

価格改定表

（追加ご連絡分）

研究用総合機器カタログ2017
サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
22	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	69,800	70,500
59	1-9459-05	サポートロッド 440129	9,200	9,660
59	1-9459-04	温度コントローラ 6795PR	21,500	22,500
101	3-5184-01	ヒーティングサーキュレーターCC-304B	630,000	640,000
129	1-6166-11	真空脱泡装置MVD-300VMT	103,000	105,000
142	1-9459-05	サポートロッド 440129	9,200	9,660
146	3-5568-01	スターラー 1005150(本体)	53,500	58,600
146	3-5568-02	スターラー 1005160(本体)	60,600	62,500
146	3-5568-03	スターラー 1005170(本体)	70,000	74,300
146	3-5568-04	スターラー 1005180(本体)	274,000	290,000
146	3-5568-05	スターラー 1005190(本体)	325,000	342,000
146	3-5568-06	スターラー 1005195(本体)	434,000	467,000
146	3-5568-11	1005200コントローラーダイヤル式	47,800	52,300
146	3-5568-12	1005210コントローラーデジタル式	98,700	108,000
146	3-5568-13	1005220コントローラーデジタル式	137,000	149,000
152	3-5567-01	大容量スターラー1005300ミックス	395,000	432,000
152	3-5567-02	大容量スターラー1005310ドライブ	258,000	281,000
152	3-5567-11	1005320コントローラ	230,000	251,000
162	1-9459-05	サポートロッド 440129	9,200	9,660
162	1-9459-04	温度コントローラ 6795PR	21,500	22,500
168	7-218-01	ミクロ回転子 2入	700	800
218	5-4064-01	ポットミル HD-A-3	39,000	43,000
218	5-4064-02	ポットミル HD-A-4	46,000	51,000
218	5-4064-03	ポットミル HD-A-5	56,000	62,000
218	5-4065-01	ポットミルHD-B-104 1000ml	33,500	37,000
218	5-4065-02	ポットミルHD-B-105 2000ml	33,500	37,000
218	5-4065-03	ポットミルHD-B-106 3600ml	50,000	55,000
218	5-4065-04	ポットミルHD-B-107 5000ml	73,000	80,500
218	5-4065-05	ポットミルHD-B-108 7300ml	100,000	110,000
220	5-4043-01	アルミナボール HD-2	2,300	3,450
220	5-4043-02	アルミナボール HD-3	2,400	3,450
220	5-4043-03	アルミナボール HD-4	2,100	2,300
220	5-4043-04	アルミナボール HD-5	2,100	3,050
220	5-4043-05	アルミナボール HD-6	2,100	3,050
220	5-4043-06	アルミナボール HD-8	2,100	2,300
220	5-4043-07	アルミナボール HD-10	2,100	3,250
220	5-4043-08	アルミナボール HD-15	2,100	3,550
220	5-4043-09	アルミナボール HD-20	1,900	3,500
220	5-4043-10	アルミナボール HD-25	1,800	3,500
220	5-4043-11	アルミナボール HD-30	1,500	2,750
220	5-4043-12	アルミナボール HD-40	1,300	2,050
228	5-4074-01	アルミナ乳鉢(角型) HD-01	4,400	5,000
228	5-4074-02	アルミナ乳鉢(角型) HD-1	12,300	13,500
228	5-4074-03	アルミナ乳鉢(角型) HD-2	18,200	20,000
228	5-4074-04	アルミナ乳鉢(角型) HD-3	24,800	27,500
228	5-4075-01	アルミナ乳棒 HD-01	2,200	2,400
228	5-4075-02	アルミナ乳棒 HD-1	5,800	6,400
228	5-4075-03	アルミナ乳棒 HD-2	8,000	8,800
228	5-4075-04	アルミナ乳棒 HD-3	9,100	10,000
228	6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	560	700
228	6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	610	800
228	6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	890	1,100
228	6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,280	1,600
228	6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	4,050	5,400
228	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	5,800	8,300
228	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	9,800	12,600
228	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	13,000	18,500
247	3-5913-01	バリ取り工具 NG1003	1,380	1,720
247	3-5913-02	バリ取り工具 NG3003	2,320	2,900
247	3-5913-11	S10ブレード BS1010	2,640	3,300
247	3-5913-12	S100ステンレス用ブレードBS1018	3,120	3,900
247	3-5913-13	S20ブレード BS2010	2,640	3,300
247	3-5913-14	S30ブレード BS3010	2,640	3,300
247	3-5913-15	S35ブレード BS3510	2,640	3,300
247	3-5930-03	セラミック製バリ取り CR6000	2,150	2,680
247	3-5930-04	セラミック製バリ取り CR6100	2,150	2,680
247	3-5930-01	セラミック製バリ取り NC5100	3,950	4,930
247	3-5930-02	セラミック製バリ取り NC5200	3,950	4,930
247	3-5930-11	セラミック製バリ取り CR5500	21,440	26,800
278	1-6611-01	ポンプ用シリコンチューブ F05603	34,200	36,000
278	1-6611-02	ポンプ用シリコンチューブ F05602	40,900	43,000
278	1-6611-03	ポンプ用シリコンチューブ F05604	43,600	45,000
278	1-6611-04	ポンプ用シリコンチューブ F05605	59,100	61,000
278	1-4874-01	ローラーポンプ用チューブAY242605	10,800	12,000
278	1-4874-02	ローラーポンプ用チューブAY242606	13,800	15,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
278	1-4874-03	ローラーポンプ用チューブAY242002	16,700	18,000
278	1-4874-04	ローラーポンプ用チューブAY242003	16,000	17,000
278	1-4874-05	ローラーポンプ用チューブAY242005	22,900	24,000
278	1-4874-06	ローラーポンプ用チューブAY242006	19,300	20,000
278	1-4874-07	ローラーポンプ用チューブAY242007	17,800	19,000
278	1-4874-08	ローラーポンプ用チューブAY242012	19,100	20,000
278	1-4874-09	ローラーポンプ用チューブAY242017	21,600	23,000
278	1-4874-10	ローラーポンプ用チューブAY242019	34,000	36,000
278	1-4874-11	ファームドBPTチューブAY242022	20,600	22,000
278	1-4874-12	ファームドBPTチューブAY242027	29,600	31,000
278	1-4874-13	ファームドBPTチューブAY242029	33,000	34,000
278	1-4874-14	ファームドBPTチューブAY242038	41,000	43,000
278	1-4874-15	ファームドBPTチューブAY242046	48,800	51,000
278	1-4874-16	ファームドBPTチューブAY242053	60,000	62,000
304	1-5699-01	パキユガード 6722-5000	15,960	16,280
344	1-3553-11	分析天びんQuintix224-1SJP	240,000	252,000
344	1-3553-12	分析天びんQuintix124-1SJP	216,000	227,000
344	1-3553-13	分析天びんQuintix513-1SJP	183,000	192,000
344	1-3553-14	分析天びんQuintix313-1SJP	153,000	161,000
344	1-3553-15	分析天秤Quintix5102-1SJP	198,000	208,000
344	1-3553-16	分析天秤Quintix3102-1SJP	153,000	161,000
418	7-257-01	テフロン温度計 0~50℃ アルコール	2,160	2,300
418	7-257-02	テフロン温度計 0~100℃ アルコール	2,160	2,300
418	7-257-03	テフロン温度計 0~150℃ アルコール	2,520	2,600
418	7-257-04	テフロン温度計 0~200℃ アルコール	2,700	2,800
418	7-257-05	テフロン温度計 0~50℃ 水銀	2,340	2,400
418	7-257-06	テフロン温度計 0~100℃ 水銀	2,340	2,400
418	7-257-07	テフロン温度計 0~150℃ 水銀	2,700	2,800
418	7-257-08	テフロン温度計 0~200℃ 水銀	2,880	3,000
451	2-1960-14	専用ACアダプタ TW-09012U2	4,400	4,000
484	6-7944-01	溶存酸素計 DO-5509	65,800	38,000
499	1-8523-02	RQデータ 16998-1M	58,800	59,400
499	1-8523-03	RQリキリブレーション16954-1M	6,300	6,400
499	1-8523-04	RQストリップアダプター16953-1M	6,300	6,400
499	2-5855-01	リフレクトクアント 16892-1M	14,500	14,600
499	2-5855-02	リフレクトクアント 16899-1M	14,500	14,600
499	2-5855-03	リフレクトクアント 16977-1M	14,300	14,400
499	2-5855-04	リフレクトクアント 16981-1M	6,400	6,500
499	2-5855-06	リフレクトクアント 16993-1M	15,400	15,600
499	2-5855-07	リフレクトクアント 16896-1M	13,200	13,300
499	2-5855-10	リフレクトクアント 16989-1M	13,200	13,300
499	2-5855-11	リフレクトクアント 16732-1M	9,000	12,700
499	2-5855-12	リフレクトクアント 16975-1M	6,400	6,500
499	2-5855-13	リフレクトクアント 16976-1M	6,400	6,500
499	2-5855-14	リフレクトクアント 16974-1M	6,400	6,500
499	2-5855-15	リフレクトクアント 16731-1M	6,800	8,300
499	2-5855-16	リフレクトクアント 16894-1M	7,900	8,800
499	2-5855-17	リフレクトクアント 16996-1M	6,400	6,500
499	2-5855-20	リフレクトクアント 16978-1M	10,700	10,800
499	2-5855-21	リフレクトクアント 16987-1M	6,400	6,500
499	2-5855-23	リフレクトクアント 16720-1M	8,000	8,100
499	2-5855-24	リフレクトクアント 16982-1M	6,400	6,500
499	2-5855-25	リフレクトクアント 16983-1M	6,600	7,000
499	2-5855-30	リフレクトクアント 16995-1M	6,400	6,500
499	2-5855-31	リフレクトクアント 16971-1M	6,400	6,500
499	2-5855-32	リフレクトクアント 16973-1M	6,400	6,500
499	2-5855-35	リフレクトクアント 16136-1M	28,700	34,800
499	2-5855-37	リフレクトクアント 16124-1M	6,600	8,000
499	2-5855-38	リフレクトクアント 16125-1M	8,000	8,100
499	2-5855-40	リフレクトクアント 16127-1M	16,500	16,700
499	2-5855-41	リフレクトクアント 16128-1M	16,500	17,500
499	2-5855-44	リフレクトクアント 16992-1M	11,800	11,900
516	1-197-01	PM2.5用メンブレン 7592-104	62,800	64,100
520	1-5243-21	インライン治具 BF-JK-1/4	16,500	18,000
520	1-5243-22	インライン治具 BF-JK-1/8	16,500	18,000
539	2-4197-01	分光色彩計RM200QC	198,000	238,000
579	1-053-01	流量計 NPT3/8メス DF067	11,400	13,000
589	1-5036-01	アナログ粘度計 LVT 校正証明書付	350,000	370,000
589	1-5036-02	アナログ粘度計 RVT 校正証明書付	350,000	370,000
589	1-5036-03	アナログ粘度計 HAT 校正証明書付	350,000	370,000
589	1-5036-04	アナログ粘度計 HBT 高粘度計用	350,000	370,000
590	1-5037-21	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	520,000	540,000
590	1-5037-22	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	520,000	540,000
590	1-5037-31	ブルックデジタル粘度計 LVDV-E	400,000	420,000
590	1-5037-32	ブルックデジタル粘度計 RVDV-E	400,000	420,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
590	2-2787-21	ブルックフィールド粘度計LVVDV2T	740,000	770,000
590	2-2787-22	ブルックフィールド粘度計RVDV2T	740,000	770,000
590	2-2787-23	ブルックフィールド粘度計HADV2T	740,000	770,000
590	2-2787-24	ブルックフィールド粘度計HBDV2T	740,000	770,000
617	3-6241-12	反射テーブ	500	550
703	3-5897-01	マイクロゲージセット SMG001M	433,000	388,000
703	3-5897-02	マイクロゲージセット SMG002M	272,000	242,000
703	3-5897-03	マイクロゲージセット SMG003M	386,000	352,000
703	3-5897-04	マイクロゲージセット SMG004M	307,000	283,000
887	1-5811-01	成形真空デシケーター MVD-300	83,500	86,000
887	1-6158-01	成形真空デシケーター MVD-100	63,000	65,000
949	8-4764-02	ハンディサイドカート62073 ホワイト	35,600	39,000
973	7-255-01	PFAシャーレー 50型	3,000	3,300
973	7-255-02	PFAシャーレー 75型	5,000	5,600
973	7-255-04	PFAシャーレー 100型	6,500	7,200
974	2-9442-01	ペトリ皿3160-60	1,000	1,050
974	2-9443-01	ペトリ皿3160-100	900	940
974	2-9444-01	ペトリ皿3160-101	900	940
974	2-9445-01	ペトリ皿3160-102	1,100	1,150
974	2-9447-01	ペトリ皿3160-152	1,500	1,570
976	3-5574-01	細胞培養用ディッシュ0030700112	11,000	10,300
976	3-5574-02	細胞培養用ディッシュ0030700015	7,000	9,200
976	3-5574-03	細胞培養用ディッシュ0030701119	13,000	11,100
976	3-5574-04	細胞培養用ディッシュ0030701011	8,000	10,000
976	3-5574-05	細胞培養用ディッシュ0030702115	28,000	19,800
976	3-5574-06	細胞培養用ディッシュ0030702018	14,000	17,800
981	3-5573-01	細胞培養用フラスコ 0030710126	23,000	22,600
981	3-5573-02	細胞培養用フラスコ 0030710029	20,000	20,400
981	3-5573-04	細胞培養用フラスコ 0030711025	15,000	15,300
981	3-5573-05	細胞培養用フラスコ 0030712129	16,000	18,200
981	3-5573-06	細胞培養用フラスコ 0030712021	16,000	16,300
983	2-2066-01	ストレージボトル 丸型 431175	10,610	11,000
983	2-2066-02	ストレージボトル 丸型 430281	11,130	11,500
983	2-2066-03	ストレージボトル 丸型 430282	21,300	22,000
983	2-2066-04	ストレージボトル 丸型 430518	24,900	25,700
983	2-2067-02	ストレージボトル 角型 431431	16,400	16,900
983	2-2067-03	ストレージボトル 角型 431432	22,700	23,400
986	2-1919-04	セルストレナー352235	68,200	70,300
1006	3-5575-01	細胞培養用プレート 0030720113	16,000	17,400
1006	3-5575-02	細胞培養用プレート 0030720016	16,000	15,600
1006	3-5575-04	細胞培養用プレート 0030721110	17,000	19,800
1006	3-5575-05	細胞培養用プレート 0030721012	17,000	17,800
1006	3-5575-06	細胞培養用プレート 0030722116	21,000	19,800
1006	3-5575-07	細胞培養用プレート 0030722019	21,000	17,800
1006	3-5575-08	細胞培養用プレート 0030723112	22,000	22,700
1006	3-5575-09	細胞培養用プレート 0030723015	20,000	20,500
1006	3-5575-10	細胞培養用プレート 0030730119	23,000	24,400
1006	3-5575-11	細胞培養用プレート 0030730011	23,000	21,900
1006	3-5575-12	細胞培養用プレート 0030730127	55,000	54,000
1022	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,200	15,400
1022	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタプレート	6,100	6,200
1022	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,400	12,500
1022	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,000	12,100
1022	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,700	10,800
1022	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,300	15,500
1022	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	9,900	10,000
1022	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,200	13,300
1022	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,300	11,400
1022	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	48,800	49,300
1022	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,600	13,700
1022	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,900	12,000
1022	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,400	34,700
1022	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	50,300	50,800
1022	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	6,300	6,400
1022	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,500	13,600
1022	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,200	18,400
1022	6-8814-17	粉末培地ノボピオシン加mEC 14582	13,900	14,000
1022	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,500	15,700
1022	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,200	16,400
1022	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	55,100	55,700
1022	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,800	9,900
1022	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,000	10,100
1022	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,900	9,000
1022	6-8814-40	セレナイトシスチンブイオン7709	22,800	23,000
1022	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	18,100	18,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1022	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,800	10,900
1022	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,200	10,300
1022	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,300	11,400
1022	6-8814-38	粉末培地サルモシトブイオン 10153	14,300	14,400
1022	6-8814-77	粉末培地 サルモシト選択剤	19,700	19,900
1022	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,100	14,200
1022	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	21,200	21,400
1022	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,800	8,900
1022	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,700	5,800
1022	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,700	20,900
1022	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,600	18,800
1022	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	32,100	32,400
1022	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,000	19,200
1022	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	26,700	27,000
1022	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	21,600	21,800
1022	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,800	13,900
1022	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	23,200	23,400
1022	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,000	15,200
1022	6-8814-08	液状チオグリコロイト108191	10,800	10,900
1022	6-8814-09	チオグリコロイトブイオン108190	12,800	12,900
1022	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,500	15,700
1022	6-8814-85	粉末培地 100416 (R2A寒天培地)	20,300	20,500
1022	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,300	23,500
1022	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	25,700	26,000
1022	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,800	19,000
1022	6-8814-71	粉末培地フレイザーリステリア増菌ブイオン	18,500	18,700
1022	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,400	14,500
1022	6-8814-94	粉末培地 11781	10,200	10,300
1022	6-8814-55	粉末培地 ハルカム・リステリア選択基礎	18,100	18,300
1022	6-8814-86	粉末培地 12122	11,600	11,700
1022	3-3493-01	粉末培地1. 11972. 0500	32,700	33,000
1022	3-3493-03	粉末培地1. 10259. 0500	40,800	41,200
1022	3-3493-04	粉末培地1. 05410. 0500	27,700	28,000
1022	3-3493-05	粉末培地1. 11699. 0500	28,600	28,900
1022	3-3493-06	粉末培地1. 05411. 0500	25,000	25,300
1022	3-3493-07	粉末培地1. 10455. 0500	20,900	21,100
1022	3-3493-08	粉末培地1. 05406. 0500	30,300	30,600
1024	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,700	12,800
1024	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,000	13,100
1024	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	13,000	13,100
1024	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,000	13,100
1024	2-7522-05	アンブル培地 PD2004750	12,100	12,200
1036	1-4444-01	ウォーターサンプリャー MHPC10025	31,300	31,600
1047	6-490-01	白金線ホルダー 5本セット 青	4,000	3,300
1047	6-490-02	白金線ホルダー 5本セット 赤	4,000	3,300
1047	6-490-03	白金線ホルダー 5本セット 黄	4,000	3,300
1047	6-490-04	白金線ホルダー0. 3mm保持径 緑5本入	5,000	4,200
1047	1-1436-01	白金線挟 真鍮通し(上)	1,300	1,500
1048	3-6463-01	ループ滅菌器 3399012	168,000	170,000
1053	2-4631-11	リサーチプラスF 10μL	21,700	22,000
1053	2-4631-12	リサーチプラスF 20μL	21,700	22,000
1053	2-4631-13	リサーチプラスF 25μL	21,700	22,000
1053	2-4631-14	リサーチプラスF 50μL	21,700	22,000
1053	2-4631-15	リサーチプラスF 100μL	21,700	22,000
1053	2-4631-16	リサーチプラスF 200μL	21,700	22,000
1053	2-4631-17	リサーチプラスF 250μL	21,700	22,000
1053	2-4631-18	リサーチプラスF 500μL	21,700	22,000
1053	2-4631-19	リサーチプラスF 1000μL	21,700	22,000
1053	2-4632-11	リサーチプラスV 0. 1-2. 5μL	37,200	37,500
1053	2-4632-12	リサーチプラスV 0. 5-10μL	37,200	37,500
1053	2-4632-18	マイクロビペット3120(ライトグレー)	37,200	37,500
1053	2-4632-13	リサーチプラスV 2-20μL	36,000	37,500
1053	2-4632-14	リサーチプラスV 10-100μL	36,000	37,500
1053	2-4632-15	リサーチプラスV 20-200μL	36,000	37,500
1053	2-4632-19	マイクロビペット3120(オレンジ)	36,000	37,500
1053	2-4632-16	リサーチプラスV 100-1000μL	36,000	37,500
1053	2-4632-17	リサーチプラスV 500-5000μL	37,200	37,500
1053	2-4632-20	マイクロビペット3120(ライトブルー)	37,200	37,500
1053	2-4632-21	リサーチプラスM 8ch 0. 5-10	92,000	94,600
1053	2-4632-22	リサーチプラスM 8ch 10-100	92,000	94,600
1053	2-4632-23	リサーチプラスM 8ch 30-300	92,000	94,600
1054	2-4633-31	マイクロビペット4921000018	26,000	26,900
1054	2-4633-32	マイクロビペット4921000028	26,000	26,900
1054	2-4633-33	マイクロビペット4921000038	26,000	26,900
1054	2-4633-34	マイクロビペット4921000044	26,000	26,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1054	2-4633-35	マイクロピペット4921000052	26,000	26,900
1054	2-4633-36	マイクロピペット4921000079	26,000	26,900
1054	2-4633-37	マイクロピペット4921000087	26,000	26,900
1054	2-4633-38	マイクロピペット4921000095	26,000	26,900
1054	2-4633-39	マイクロピペット4921000109	26,000	26,900
1054	2-4633-20	マイクロピペット4921 青200μl	26,000	26,900
1054	2-4633-21	マイクロピペット4921 青250μl	26,000	26,900
1054	2-4633-22	マイクロピペット4921 青500μl	26,000	26,900
1054	2-4633-23	マイクロピペット4921 青1000μl	26,000	26,900
1054	2-4633-24	マイクロピペット4921 赤2000μl	26,000	26,900
1054	2-4633-25	マイクロピペット4921 赤2500μl	26,000	26,900
1054	2-4634-11	ピペット4920 0.1-2.5	39,800	40,800
1054	2-4634-12	ピペット4920 0.5-10	39,800	40,800
1054	2-4634-13	ピペット4920 2-20 ライトグレー	39,800	40,800
1054	2-4634-14	ピペット4920 2-20 イエロ	39,800	40,800
1054	2-4634-15	ピペット4920 10-100	39,800	40,800
1054	2-4634-16	ピペット4920 20-200	39,800	40,800
1054	2-4634-17	ピペット4920 30-300	39,800	40,800
1054	2-4634-18	ピペット4920 100-1000	39,800	40,800
1054	2-4634-19	ピペット4920 0.25-2.5ml	39,800	40,800
1054	2-4634-20	ピペット4920 0.5-5ml	39,800	40,800
1054	2-4634-21	ピペット4920 1-10ml	39,800	40,800
1054	1-2890-01	電動ピペット4861000015	73,300	71,600
1054	1-2890-02	電動ピペット4861000023	73,300	71,600
1054	1-2890-03	電動ピペット4861000031	73,300	71,600
1054	1-2890-04	電動ピペット4861000040	73,300	71,600
1054	1-2890-05	電動ピペット4861000058	73,300	71,600
1054	1-2890-06	電動ピペット4861000066	73,300	71,600
1054	1-2890-07	電動ピペット4861000104	128,200	125,000
1054	1-2890-08	電動ピペット4861000120	128,200	125,000
1054	1-2890-09	電動ピペット4861000147	128,200	125,000
1054	1-2890-10	電動ピペット4861000163	128,200	125,000
1054	1-2890-11	電動ピペット4861000112	153,500	146,000
1054	1-2890-12	電動ピペット4861000139	153,500	146,000
1054	1-2890-13	電動ピペット4861000155	153,500	146,000
1055	2-4645-71	マルチチップ4982000012	48,900	49,800
1055	2-4645-41	コンビチップアドバン0030089405	13,600	13,800
1055	2-4645-42	コンビチップアドバン0030089413	13,600	13,800
1055	2-4645-43	コンビチップアドバン0030089421	13,600	13,800
1055	2-4645-44	コンビチップアドバン0030089430	13,600	13,800
1055	2-4645-45	コンビチップアドバン0030089448	13,600	13,800
1055	2-4645-46	コンビチップアドバン0030089456	13,600	13,800
1055	2-4645-47	コンビチップアドバン0030089464	13,600	13,800
1055	2-4645-81	コンビチップアドバン0030089472	17,800	16,300
1055	2-4645-68	コンビチップアドバン0030089480	17,900	18,100
1055	2-4645-49	コンビチップアドバン0030089618	25,700	26,000
1055	2-4645-50	コンビチップアドバン0030089626	25,700	26,000
1055	2-4645-51	コンビチップアドバン0030089634	25,700	26,000
1055	2-4645-52	コンビチップアドバン0030089642	25,700	26,000
1055	2-4645-53	コンビチップアドバン0030089650	25,700	26,000
1055	2-4645-54	コンビチップアドバン0030089669	25,700	26,000
1055	2-4645-55	コンビチップアドバン0030089677	25,700	26,000
1055	2-4645-82	コンビチップアドバン0030089685	32,900	30,300
1055	2-4645-76	コンビチップアドバン0030089693	32,900	32,800
1055	2-4645-66	アダプター 0030089731	9,900	10,200
1055	2-4645-65	アダプター 0030089740	9,900	10,200
1055	2-4635-01	マイクロピペット 4720 1-10ml	50,500	51,400
1055	2-4635-11	バリチップ 1-10ml	14,400	14,900
1055	2-4635-12	バリチップ 2.5-10ml	11,900	11,200
1056	2-4876-01	epTIPSスタンダード 93401	7,400	8,600
1056	2-4876-02	epTIPSスタンダード 93403	7,000	8,100
1056	2-4876-03	epTIPSスタンダード 93404	5,400	5,300
1056	2-4876-04	epTIPSスタンダード 93405	5,400	5,300
1056	2-4876-05	epTIPSスタンダード 93406	5,400	5,300
1056	2-4876-06	epTIPSスタンダード 93407	7,900	9,000
1056	2-4876-07	epTIPSスタンダード 93408	4,300	6,200
1056	2-4876-08	epTIPSスタンダード 93409	8,300	7,200
1056	2-4876-09	epTIPSスタンダード 93400	7,500	7,400
1056	2-4876-10	epTIPSスタンダード 93410	10,800	10,600
1056	2-4878-02	epTIPS ラック 93484	6,700	7,000
1056	2-4878-03	epTIPS ラック 93485	6,700	7,000
1056	2-4878-04	epTIPS ラック 93486	6,700	7,000
1056	2-4878-05	epTIPS ラック 93488	5,500	6,300
1056	2-4878-06	epTIPS ラック 93489	10,200	8,400
1056	2-4874-02	epTIPSボックス 93453	4,300	4,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1056	2-4874-03	epTIPSボックス 93454	4,100	4,000
1056	2-4874-04	epTIPSボックス 93455	4,100	4,000
1056	2-4874-05	epTIPSボックス 93456	4,100	4,000
1056	2-4874-06	epTIPSボックス 93457	4,300	4,500
1056	2-4874-07	epTIPSボックス 93458	4,500	5,300
1056	2-4874-08	epTIPSボックス 93459	4,700	4,800
1056	2-4875-01	epTIPSリロード 93421	9,900	9,600
1056	2-4875-02	epTIPSリロード 93423	9,600	8,600
1056	2-4875-03	epTIPSリロード 93424	7,900	8,200
1056	2-4875-04	epTIPSリロード 93425	8,000	8,200
1056	2-4875-05	epTIPSリロード 93426	8,000	8,200
1056	2-4875-06	epTIPSリロード 93427	9,600	9,900
1056	2-4875-07	epTIPSリロード 93428	6,500	6,600
1056	2-4873-01	epTIPS セット 93461	8,900	8,200
1056	2-4873-02	epTIPS セット 93463	8,500	7,500
1056	2-4873-03	epTIPS セット 93464	7,500	7,200
1056	2-4873-04	epTIPS セット 93465	7,600	7,200
1056	2-4873-05	epTIPS セット 93466	7,600	7,700
1056	2-4873-06	epTIPS セット 93467	8,400	10,100
1056	2-4873-07	epTIPS セット 93468	7,300	7,100
1056	2-4877-01	epTIPS シングル 93474	3,900	4,000
1056	2-4877-02	epTIPS シングル 93476	3,900	4,000
1056	1-1790-01	フィルターチップ 93651	23,100	24,400
1056	1-1790-02	フィルターチップ 93652	23,100	24,400
1056	1-1790-03	フィルターチップ 93653	23,100	23,300
1056	1-1790-04	フィルターチップ 93654	23,100	23,300
1056	1-1790-05	フィルターチップ 93655	23,100	23,300
1056	1-1790-06	フィルターチップ 93656	23,100	24,300
1056	1-1790-07	フィルターチップ 93657	25,200	23,300
1056	1-1790-09	フィルターチップ 93659	13,500	12,700
1056	1-1790-10	フィルターチップ 93660	13,500	10,500
1060	1-6855-01	ピペットマン P-2	37,300	37,000
1060	1-6855-02	ピペットマン P-10	37,300	37,000
1060	1-6855-07	ピペットマン P-5000	37,300	37,000
1060	1-6855-08	ピペットマン P-10ml	37,300	37,000
1060	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	600	650
1060	1-6856-02	セーフティフィルター F161241	3,400	3,700
1060	2-6855-11	ピペットマン ネオ P2N	38,500	37,500
1060	2-6855-12	ピペットマン ネオ P10N	38,500	37,500
1060	2-6855-13	ピペットマン ネオ P20N	33,000	32,500
1060	2-6855-14	ピペットマン ネオ P100N	33,000	32,500
1060	2-6855-15	ピペットマン ネオ P200N	33,000	32,500
1060	2-6855-16	ピペットマン ネオ P1000N	33,000	32,500
1061	1-7906-01	ピペットマンL P-2L	38,500	38,000
1061	1-7906-02	ピペットマンL P-10L	38,500	38,000
1061	1-7906-03	ピペットマンL P-20L	35,500	36,000
1061	1-7906-04	ピペットマンL P-100L	35,500	36,000
1061	1-7906-05	ピペットマンL P-200L	35,500	36,000
1061	1-7906-06	ピペットマンL P-1000L	35,500	36,000
1061	1-7906-07	ピペットマンL P-5000L	38,500	38,000
1061	1-7906-08	ピペットマンL P-10mL L	38,500	38,000
1061	1-6659-11	ピペットマンM P10M	73,000	75,500
1061	1-6659-12	ピペットマンM P20M	73,000	75,500
1061	1-6659-15	ピペットマンM P100M	73,000	75,500
1061	1-6659-13	ピペットマンM P200M	73,000	75,500
1061	1-6659-16	ピペットマンM P300M	73,000	75,500
1061	1-6659-14	ピペットマンM P1200M	73,000	75,500
1061	1-6659-17	ピペットマンM P5000M	73,000	75,500
1061	1-6659-18	ピペットマンM P10mLM	73,000	75,500
1061	2-6856-21	ピペットマン ネオ P8×20N	92,000	93,000
1061	2-6856-22	ピペットマン ネオ P12×20N	110,000	112,000
1061	2-6856-23	ピペットマン ネオ P8×200N	92,000	93,000
1061	2-6856-24	ピペットマン ネオ P12×200N	110,000	112,000
1062	1-6857-13	チップ D5000イーザーパック	11,000	10,500
1062	1-6858-12	ダイヤモンドチップ DF1000ST	12,600	13,000
1069	1-2479-01	マルチチャンネルピペット4080	66,200	69,500
1069	1-2479-02	マルチチャンネルピペット4081	66,200	69,500
1069	1-2479-03	マルチチャンネルピペット4082	66,200	69,500
1069	1-2479-04	マルチチャンネルピペット4083	66,200	69,500
1069	1-2479-05	マルチチャンネルピペット4084	87,200	91,500
1069	1-2479-06	マルチチャンネルピペット4085	87,200	91,500
1069	1-2479-07	マルチチャンネルピペット4086	87,200	91,500
1069	1-2479-08	マルチチャンネルピペット4087	87,200	91,500
1069	1-2479-11	マルチチャンネルピペットスタンド4088	12,600	13,200
1123	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	145,000	157,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1123	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	139,000	146,000
1123	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	147,000	154,000
1123	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	190,000	199,000
1123	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	226,000	236,000
1123	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	307,000	322,000
1123	2-5895-02	液体窒素保存容器XC22/5	272,000	285,000
1123	2-5895-03	液体窒素保存容器XC32/8	349,000	366,000
1123	2-5895-04	液体窒素保存容器XC33/22	285,000	298,000
1123	2-5895-05	液体窒素保存容器XC34/18	277,000	299,000
1123	2-5895-06	液体窒素保存容器XC43/28	380,000	398,000
1123	2-5895-07	液体窒素保存容器XC47/11-6	359,000	376,000
1123	2-5895-08	液体窒素保存容器XC47/11-10	364,000	382,000
1124	2-5894-01	液体窒素保存容器SC11/7	196,000	205,000
1124	2-5894-03	液体窒素保存容器SC33/26	293,000	307,000
1124	2-5894-04	液体窒素保存容器SC36/32	313,000	328,000
1124	2-5896-01	液体窒素容器CryoSystem750	461,000	483,000
1177	1-9470-31	超純水製造装置 ZRXQ003JPM	1,663,000	1,710,000
1177	1-9470-41	スターターキット ZRXXQSTRTA	639,000	648,000
1177	1-9470-43	標準架台 ZRJKSTDJ1	173,000	178,000
1177	2-7089-11	水道水直結純水製造装置ZRQSV3JP	565,000	573,000
1177	2-7089-08	スターターキット ZRQSSTRTJ	76,000	77,100
1177	2-7089-03	カートリッジ SPROQS A1	65,000	65,700
1177	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,000	23,200
1177	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,500	14,600
1177	2-5864-01	超純水製造装置ZOOQSVCJP	900,000	958,000
1177	2-5864-11	スターターキット ZQSVSTRTJ	112,000	120,000
1178	2-7100-11	純水供給型超純水装置Synergy UV	724,000	734,000
1178	2-7100-02	スターターキット SYNOSTR TJ	83,000	84,200
1178	2-7100-03	SynergyPak1 SYPKOSIA1	70,900	71,600
1178	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,500	14,600
1178	1-9428-21	超純水製造装置 SIMSV01JP	352,000	357,000
1178	1-9428-14	スターターキット SIMSSTRTJ	54,000	54,800
1178	1-9428-11	超純水装置カートリッジSimpliPak	43,400	43,800
1178	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,000	23,200
1178	1-9428-13	最終フィルター SIMFIL ER	15,428	15,600
1179	1-9461-21	高純水製造装置 ZRXV003JP	592,000	606,000
1179	1-9461-31	スターターキット ZRXSSTRTJ	74,000	75,000
1179	2-5862-01	純水製造装置ZLXEVO30JP	418,000	424,000
1179	2-5862-02	純水製造装置ZLXEVO50JP	565,000	573,000
1179	2-5862-03	純水製造装置ZLXEVI00JP	1,026,000	1,040,000
1182	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,500	14,600
1194	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.5cm 100入	650	670
1194	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	790	810
1194	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	790	810
1194	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	1,030	1,060
1194	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,180	1,210
1194	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,700	1,740
1194	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,340	2,390
1194	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,510	3,580
1194	2-317-09	定性角形濾紙No.1 46×57 100入	14,730	15,030
1194	2-317-10	定性角形濾紙No.1 60×60 100入	18,750	19,130
1194	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	650	670
1194	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	790	810
1194	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	910	930
1194	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	1,030	1,060
1194	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,380	1,410
1194	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	2,020	2,060
1194	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	2,980	3,040
1194	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	4,140	4,230
1194	2-318-09	定性角形濾紙No.2 46×57 100入	15,970	16,290
1194	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,180	1,210
1194	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,500	1,530
1194	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,920	1,960
1194	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,130	2,180
1194	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,660	2,720
1194	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	3,940	4,020
1194	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,520	5,630
1194	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,670	9,870
1194	2-319-09	定性角形濾紙No.3 46×57 100入	31,400	32,000
1194	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	910	930
1194	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,180	1,210
1194	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,380	1,410
1194	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,600	1,640
1194	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	2,020	2,060
1194	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	2,980	3,040

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1194	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	4,140	4,230
1194	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,740	5,860
1194	2-320-09	定性角形濾紙No.4 46×57 100入	21,800	22,200
1194	2-321-01	定性円形濾紙No.5 5.5cm 100入	990	1,010
1194	2-321-02	定性円形濾紙No.5 7.0cm 100入	1,380	1,410
1194	2-321-03	定性円形濾紙No.5 9.0cm 100入	1,500	1,530
1194	2-321-04	定性円形濾紙No.5 11.0cm 100入	1,820	1,860
1194	2-321-05	定性円形濾紙No.5 12.5cm 100入	2,130	2,180
1194	2-321-06	定性円形濾紙No.5 15.0cm 100入	3,190	3,260
1194	2-321-07	定性円形濾紙No.5 18.5cm 100入	4,460	4,550
1194	2-321-08	定性円形濾紙No.5 24.0cm 100入	6,910	7,050
1194	2-322-02	定性円形濾紙No.6 7.0cm 100入	1,180	1,210
1194	2-322-03	定性円形濾紙No.6 9.0cm 100入	1,380	1,410
1194	2-322-04	定性円形濾紙No.6 11.0cm 100入	1,700	1,740
1194	2-322-05	定性円形濾紙No.6 12.5cm 100入	2,020	2,060
1194	2-322-06	定性円形濾紙No.6 15.0cm 100入	2,980	3,040
1194	2-322-07	定性円形濾紙No.6 18.5cm 100入	4,140	4,230
1194	2-322-08	定性円形濾紙No.6 24.0cm 100入	5,420	5,530
1194	1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 12.5cm	4,250	4,340
1194	1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 15.0cm	4,360	4,450
1194	1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 18.5cm	4,570	4,670
1194	1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 24.0cm	6,590	6,730
1194	2-323-01	定量円形濾紙No.40 5.5cm 100入	1,680	1,720
1194	2-323-02	定量円形濾紙No.40 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-323-03	定量円形濾紙No.40 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-323-04	定量円形濾紙No.40 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-323-05	定量円形濾紙No.40 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-323-06	定量円形濾紙No.40 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-323-07	定量円形濾紙No.40 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-323-08	定量円形濾紙No.40 24.0cm 100入	11,430	11,660
1194	2-323-09	定量角形濾紙No.40 46×57 100入	45,700	46,600
1194	2-324-01	定量円形濾紙No.41 5.5cm 100入	1,680	1,720
1194	2-324-02	定量円形濾紙No.41 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-324-03	定量円形濾紙No.41 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-324-04	定量円形濾紙No.41 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-324-05	定量円形濾紙No.41 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-324-06	定量円形濾紙No.41 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-324-07	定量円形濾紙No.41 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-324-08	定量円形濾紙No.41 24.0cm 100入	11,430	11,660
1194	2-324-09	定量角形濾紙No.41 46×57 100入	45,700	46,600
1194	2-325-01	定量円形濾紙No.42 5.5cm 100入	1,680	1,720
1194	2-325-02	定量円形濾紙No.42 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-325-03	定量円形濾紙No.42 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-325-04	定量円形濾紙No.42 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-325-05	定量円形濾紙No.42 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-325-06	定量円形濾紙No.42 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-325-07	定量円形濾紙No.42 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-325-08	定量円形濾紙No.42 24.0cm 100入	11,430	11,660
1194	2-325-09	定量円形濾紙No.42 46×57 100入	43,700	44,600
1194	2-8306-03	定量濾紙 No. 43 9.0cm	2,200	2,250
1194	2-8306-04	定量濾紙 No. 43 11.0cm	2,720	2,780
1194	2-8306-05	定量濾紙 No. 43 12.5cm	3,440	3,510
1194	2-8306-06	定量濾紙 No. 43 15.0cm	4,900	5,000
1194	2-8306-07	定量濾紙 No. 43 18.5cm	7,290	7,440
1194	2-326-02	定量円形濾紙No.44 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-326-03	定量円形濾紙No.44 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-326-04	定量円形濾紙No.44 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-326-05	定量円形濾紙No.44 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-326-06	定量円形濾紙No.44 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-326-07	定量円形濾紙No.44 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-326-08	定量円形濾紙No.44 24.0cm 100入	12,550	12,810
1194	2-327-01	定量円形濾紙No.50 5.5cm 100入	1,460	1,490
1194	2-327-02	定量円形濾紙No.50 7.0cm 100入	1,880	1,920
1194	2-327-03	定量円形濾紙No.50 9.0cm 100入	1,980	2,020
1194	2-327-04	定量円形濾紙No.50 11.0cm 100入	2,610	2,670
1194	2-327-05	定量円形濾紙No.50 12.5cm 100入	3,240	3,310
1194	2-327-06	定量円形濾紙No.50 15.0cm 100入	4,380	4,470
1194	2-327-07	定量円形濾紙No.50 18.5cm 100入	6,250	6,380
1194	2-327-08	定量円形濾紙No.50 24.0cm 100入	10,100	10,310
1194	2-327-09	定量角形濾紙No.50 46×57 100入	45,800	46,700
1194	2-328-01	定量円形濾紙No.540 5.5cm 100入	1,780	1,820
1194	2-328-03	定量円形濾紙No.540 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-328-04	定量円形濾紙No.540 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-328-05	定量円形濾紙No.540 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-328-06	定量円形濾紙No.540 15.0cm 100入	5,000	5,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1194	2-328-07	定量円形濾紙No.540 18.5cm100入	7,400	7,550
1194	2-328-08	定量円形濾紙No.540 24.0cm100入	11,430	11,660
1195	2-329-01	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.1cm	1,840	1,880
1195	2-329-02	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.4cm	2,040	2,090
1195	2-329-03	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.5cm	2,040	2,090
1195	2-329-04	ガラス繊維円形濾紙GF/A 3.7cm	2,960	3,020
1195	2-329-05	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.25cm	3,270	3,340
1195	2-329-06	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.7cm	3,370	3,440
1195	2-329-07	ガラス繊維円形濾紙GF/A 5.5cm	3,980	4,060
1195	2-329-08	ガラス繊維円形濾紙GF/A 6.0cm	4,190	4,280
1195	2-329-09	ガラス繊維円形濾紙GF/A 7.0cm	4,490	4,580
1195	2-329-10	ガラス繊維円形濾紙GF/A 9.0cm	5,300	5,410
1195	2-329-11	ガラス繊維円形濾紙GF/A 11.0cm	7,860	8,020
1195	2-329-12	ガラス繊維円形濾紙GF/A 12.5cm	9,690	9,890
1195	2-329-13	ガラス繊維円形濾紙GF/A 15.0cm	13,100	13,370
1195	2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57	30,700	31,300
1195	2-330-01	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.1cm	2,760	2,820
1195	2-330-02	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.4cm	3,170	3,240
1195	2-330-03	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.5cm	3,170	3,240
1195	2-330-04	ガラス繊維円形濾紙GF/B 3.7cm	5,000	5,100
1195	2-330-05	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.25cm	5,200	5,310
1195	2-330-06	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.7cm	5,300	5,410
1195	2-330-07	ガラス繊維円形濾紙GF/B 5.5cm	7,040	7,190
1195	2-330-08	ガラス繊維円形濾紙GF/B 6.0cm	8,780	8,960
1195	2-330-09	ガラス繊維円形濾紙GF/B 7.0cm	10,000	10,200
1195	2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B 9.0cm	3,370	3,440
1195	2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B 11.0cm	4,490	4,580
1195	2-330-12	ガラス繊維円形濾紙GF/B 12.5cm	6,120	6,250
1195	2-330-13	ガラス繊維円形濾紙GF/B 15.0cm	8,160	8,330
1195	2-330-14	ガラス繊維角形濾紙GF/B 46×57	74,700	76,200
1195	2-331-01	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.1cm	2,960	3,020
1195	2-331-02	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.4cm	3,170	3,240
1195	2-331-03	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.5cm	3,370	3,440
1195	2-331-04	ガラス繊維円形濾紙GF/C 3.7cm	5,300	5,410
1195	2-331-05	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.25cm	5,510	5,620
1195	2-331-06	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.7cm	5,720	5,840
1195	2-331-07	ガラス繊維円形濾紙GF/C 5.5cm	7,450	7,600
1195	2-331-09	ガラス繊維円形濾紙GF/C 7.0cm	11,100	11,330
1195	2-331-10	ガラス繊維円形濾紙GF/C 9.0cm	11,700	11,940
1195	2-331-11	ガラス繊維円形濾紙GF/C 11.0cm	16,200	16,530
1195	2-331-12	ガラス繊維円形濾紙GF/C 12.5cm	20,600	21,000
1195	2-331-13	ガラス繊維円形濾紙GF/C 15.0cm	28,400	29,000
1195	2-331-14	ガラス繊維角形濾紙GF/C 46×57	75,900	77,400
1195	2-332-01	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.1cm	2,960	3,020
1195	2-332-02	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.4cm	3,170	3,240
1195	2-332-03	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.5cm	3,370	3,440
1195	2-332-05	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.25cm	5,510	5,620
1195	2-332-06	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.7cm	5,720	5,840
1195	2-332-07	ガラス繊維円形濾紙GF/D 5.5cm	7,450	7,600
1195	2-332-09	ガラス繊維円形濾紙GF/D 7.0cm	11,100	11,330
1195	2-332-10	ガラス繊維円形濾紙GF/D 9.0cm	3,780	3,860
1195	2-332-11	ガラス繊維円形濾紙GF/D 11.0cm	5,100	5,210
1195	2-332-12	ガラス繊維円形濾紙GF/D 12.5cm	6,430	6,560
1195	2-332-13	ガラス繊維円形濾紙GF/D 15.0cm	8,780	8,960
1195	2-332-14	ガラス繊維角形濾紙GF/D 46×57	90,500	92,300
1195	2-333-01	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.1cm	5,610	5,730
1195	2-333-02	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.4cm	6,120	6,250
1195	2-333-03	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.5cm	6,120	6,250
1195	2-333-04	ガラス繊維円形濾紙GF/F 3.7cm	10,400	10,610
1195	2-333-05	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.25cm	11,300	11,530
1195	2-333-06	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.7cm	13,100	13,370
1195	2-333-07	ガラス繊維円形濾紙GF/F 5.5cm	14,800	15,100
1195	2-333-09	ガラス繊維円形濾紙GF/F 7.0cm	17,200	17,550
1195	2-333-10	ガラス繊維円形濾紙GF/F 9.0cm	7,600	7,760
1195	2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F 11.0cm	9,490	9,680
1195	2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F 12.5cm	11,900	12,140
1195	2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F 15.0cm	16,900	17,240
1195	2-333-14	ガラス繊維角形濾紙GF/F 46×57	136,600	139,300
1195	2-5671-06	ガラス繊維濾紙GMF1501841047	6,740	6,880
1195	2-5671-10	ガラス繊維濾紙GMF1501841090	7,350	7,500
1195	2-5672-06	ガラス繊維濾紙GMF1501842047	6,740	6,880
1195	2-5672-10	ガラス繊維濾紙GMF1501842090	7,350	7,500
1195	2-9612-01	ガラス繊維濾紙934-AH 21	3,170	3,240
1195	2-9612-02	ガラス繊維濾紙934-AH 24	3,470	3,540
1195	2-9612-03	ガラス繊維濾紙934-AH 25	3,780	3,860

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1195	2-9612-04	ガラス繊維濾紙934-AH 37	5,820	5,940
1195	2-9612-05	ガラス繊維濾紙934-AH 42.5	6,120	6,250
1195	2-9612-06	ガラス繊維濾紙934-AH 47	6,230	6,360
1195	2-9612-07	ガラス繊維濾紙934-AH 55	9,080	9,270
1195	2-9612-09	ガラス繊維濾紙934-AH 70	12,900	13,160
1195	2-9612-10	ガラス繊維濾紙934-AH 90	15,600	15,920
1195	2-9612-11	ガラス繊維濾紙934-AH 110	21,700	22,100
1195	2-9612-12	ガラス繊維濾紙934-AH 125	29,800	30,400
1195	2-9612-13	ガラス繊維濾紙934-AH 150	36,900	37,600
1196	2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	2,030	2,080
1196	2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	2,930	2,990
1196	2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	4,160	4,250
1196	2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	5,170	5,280
1196	2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	6,970	7,110
1196	2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	10,890	11,110
1196	2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	16,390	16,720
1196	2-335-01	石英繊維濾紙QM-A 1851-865	46,400	47,300
1196	2-335-02	石英繊維濾紙QM-A 1851-032	16,200	16,530
1196	2-335-03	石英繊維濾紙QM-A 1851-037	18,700	19,080
1196	2-335-04	石英繊維濾紙QM-A 1851-047	21,100	21,500
1196	2-335-05	石英繊維濾紙QM-A 1851-055	26,000	26,500
1197	2-336-01	シリカ繊維円筒濾紙 2812-259	10,600	10,820
1197	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,430	8,600
1197	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,330	8,500
1197	1-7391-01	ガラス繊維円筒濾紙 2814-259	20,200	20,600
1199	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	78,400	79,200
1199	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	64,800	65,400
1199	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,800	65,400
1201	3-3442-01	デイスベンサーカーブEZCURVE01	283,000	286,000
1201	3-3442-02	デイスベンサーカーブEZCURVEAC	246,000	248,000
1201	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	44,800	45,200
1201	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	44,300	44,700
1201	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	44,300	44,700
1201	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	44,300	44,700
1201	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGG474	44,900	45,300
1201	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	44,900	45,300
1202	2-7521-01	ミルフレックスプラス MXPPLUS01	447,000	451,000
1202	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	19,300	19,500
1202	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	19,300	19,500
1202	2-7521-06	液体培地空力セット MXLMCO120	29,800	30,100
1202	2-7521-07	固形培地空力セット MXSMCO120	32,700	33,000
1213	2-5727-01	ヘパベント 6723-5000 10個入	10,310	10,520
1213	2-4038-01	シリンジフィルター 6784-1302	18,100	18,470
1213	2-4038-02	シリンジフィルター 6784-1304	18,100	18,470
1213	2-4038-03	シリンジフィルター 6788-1302	18,100	18,470
1213	2-4038-04	シリンジフィルター 6788-1304	18,100	18,470
1214	2-4039-01	シリンジフィルター 6784-2502	18,100	18,470
1214	2-4039-02	シリンジフィルター 6784-2504	18,100	18,470
1214	2-4039-03	シリンジフィルター 6786-2502	18,100	18,470
1214	2-4039-04	シリンジフィルター 6786-2504	18,100	18,470
1214	2-4039-05	ブラディスク6781-2502	48,500	49,500
1214	2-4039-06	ブラディスク6781-2504	48,500	49,500
1214	1-196-01	GD/Sシリンジフィルター6874-2502	50,700	51,700
1214	1-196-02	GD/Sシリンジフィルター6874-2504	50,700	51,700
1214	1-196-03	GD/Sシリンジフィルター6900-2502	23,300	23,800
1214	1-196-04	GD/Sシリンジフィルター6900-2504	23,300	23,800
1214	2-5064-01	シリンジフィルターGD/X68692502	50,700	51,700
1214	2-5064-02	シリンジフィルターGD/X68692504	50,700	51,700
1214	2-5064-03	シリンジフィルターGD/X68722502	50,700	51,700
1214	2-5064-04	シリンジフィルターGD/X68722504	50,700	51,700
1214	2-5064-13	シリンジフィルターGD/X68721302	45,000	45,900
1214	2-5064-14	シリンジフィルターGD/X68721304	45,000	45,900
1214	1-7448-01	GD/Xシリンジフィルター 0.2um	23,600	24,100
1214	1-7448-02	GD/Xシリンジフィルター 0.45um	23,600	24,100
1217	2-4360-01	ミニユニ UN203NPUDPP	31,000	31,600
1217	2-4360-02	ミニユニ UN503NPUDPP	279,000	284,600
1217	2-4360-03	ミニユニ UN203NPUNYL	31,000	31,600
1217	2-4360-04	ミニユニ UN503NPUNYL	279,000	284,600
1217	2-4360-05	ミニユニ UN203NPUORG	31,000	31,600
1217	2-4360-06	ミニユニ UN503NPUORG	279,000	284,600
1217	2-4360-07	ミニユニ UN203NPUAQU	31,000	31,600
1217	2-4360-08	ミニユニ UN503NPUAQU	279,000	284,600
1217	2-4360-09	ミニユニ UN203NPUPP	31,000	31,600
1217	2-4360-10	ミニユニ UN503NPUPP	279,000	284,600
1217	2-4360-11	ミニユニ UN203NPUPES	31,000	31,600

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1217	2-4360-12	ミニユニ UN503NPUPES	279,000	284,600
1217	2-4360-13	ミニユニUN203NPENYL	31,000	31,600
1217	2-4360-14	ミニユニUN203NPEORG	31,000	31,600
1217	2-4360-15	ミニユニUN203NPEPP	31,000	31,600
1217	2-4360-16	ミニユニUN203NPERC	31,000	31,600
1218	2-4036-05	オートバイアルAV115NPEORG	24,600	25,830
1218	2-4036-06	オートバイアルAV115NPUORG	24,600	25,830
1218	2-4036-01	オートバイアルAV125EAQU 50入	36,400	37,100
1218	2-4036-02	オートバイアルAV125EORG 50入	36,400	37,100
1218	2-4036-03	オートバイアルAV125UAQU 50入	36,400	37,100
1218	2-4036-04	オートバイアルAV125UORG 50入	36,400	37,100
1219	1-2663-02	卓上冷却遠心機5428000635	760,000	790,000
1219	1-2663-11	アングルローター 5427712003	63,300	61,500
1219	1-2663-12	アングルローター 5427753001	85,400	82,700
1219	1-2663-13	アングルローター 5427710000	85,900	85,700
1219	1-2663-24	アングルローター 5427752005	108,000	106,000
1219	1-2663-15	アングルローター 5427705007	60,900	60,600
1219	1-2663-16	アングルローター 5427714006	89,500	101,000
1219	1-2663-17	アングルローター 5427716009	173,000	167,000
1219	1-2663-18	シングローター 5427700005	173,000	167,000
1227	1-8707-01	遠心機 ミニスピン 5452	120,000	118,000
1227	1-8707-02	遠心機 ミニスピンプラス 5453	151,000	154,000
1230	2-5399-11	ミニスラブ・ゲル作製キットAE-6401	16,000	22,000
1240	2-1878-01	旋光計POLARIX-S	350,000	400,000
1248	2-3857-01	バイアルMSCERT5000-30LVW	13,000	15,000
1248	2-3857-02	バイアルMSCERT5000-36LVW	14,000	16,000
1248	2-3857-03	バイアルMSCERT5000-31LVW	13,000	13,600
1248	2-3857-04	バイアルMSCERT5000-37LVW	14,000	16,000
1248	2-3857-05	バイアル MSCERT5000-32	22,000	23,100
1248	2-3857-06	バイアル MSCERT5000-38	22,000	25,000
1248	2-3857-07	バイアル MSCERT5000-33TR	23,000	24,100
1248	2-3857-08	バイアル MSCERT5000-39TR	24,000	26,000
1248	2-3857-09	バイアル MSCERT5000-341W	9,000	11,000
1248	2-3857-10	バイアル MSCERT5000-401W	10,000	11,000
1248	2-3857-11	バイアル MSCERT5000-351W	10,000	10,500
1248	2-3857-12	バイアル MSCERT5000-411W	10,000	12,000
1248	2-3857-13	バイアル MSCERT5000-S34W	11,000	11,500
1248	2-3857-14	バイアル MSCERT5000-S40W	12,000	12,600
1248	2-3857-15	バイアル MSCERT5000-S35W	12,000	12,600
1248	2-3857-16	バイアル MSCERT5000-S41W	12,000	12,600
1257	3-3347-01	TLCプレート1.05715.0001	18,200	18,600
1257	3-3347-02	TLCプレート1.05729.0001	27,500	28,100
1257	3-3347-03	TLCプレート1.05714.0001	38,800	39,600
1257	3-3347-04	TLCプレート1.05808.0001	11,500	11,700
1257	3-3347-05	TLCプレート1.05719.0001	37,100	37,800
1257	3-3347-06	TLCプレート1.05789.0001	9,300	9,500
1257	3-3347-07	TLCプレート1.15327.0001	29,700	30,300
1257	3-3347-08	TLCプレート1.15341.0001	40,700	41,500
1257	3-3347-09	TLCプレート1.05554.0001	14,000	14,300
1257	3-3347-10	TLCプレート1.05570.0001	14,200	14,500
1257	3-3347-11	TLCプレート1.16834.0001	9,700	9,900
1257	3-3347-12	TLCプレート1.05549.0001	3,000	3,100
1257	3-3347-13	TLCプレート1.05562.0001	18,800	19,200
1257	3-3347-14	TLCプレート1.05735.0001	13,900	14,200
1257	3-3347-15	TLCプレート1.05750.0001	8,800	9,000
1257	3-3347-16	TLCプレート1.05749.0001	32,700	33,400
1257	3-3348-01	プレート1.13794.0001	48,300	49,300
1257	3-3348-02	プレート1.13792.0001	51,800	52,800
1257	3-3348-03	プレート1.13793.0001	82,800	84,500
1257	3-3348-04	プレート1.11845.0001	43,100	44,000
1257	3-3348-05	プレート1.11844.0001	48,900	49,900
1257	3-3348-06	プレート1.05582.0001	27,100	27,600
1257	3-3348-07	プレート1.11798.0001	33,200	33,900
1257	3-3348-08	プレート1.11846.0001	53,700	54,800
1257	3-3348-09	プレート1.05583.0001	29,900	30,500
1258	3-3414-01	プレート 1.05801.0001	15,300	15,600
1258	3-3414-02	プレート 1.05802.0001	13,100	13,400
1258	3-3414-03	プレート 1.05804.0001	29,800	30,400
1258	3-3414-04	プレート 1.05805.0001	26,200	26,700
1261	2-9837-01	遠心濃縮器VS15T91	17,800	20,200
1261	2-9837-02	遠心濃縮器VS15T11	17,800	20,200
1261	2-9837-03	遠心濃縮器VS15T01	17,800	20,200
1261	2-9837-04	遠心濃縮器VS15T21	17,800	20,200
1261	2-9837-05	遠心濃縮器VS15T31	17,800	20,200
1261	2-9837-06	遠心濃縮器VS15T41	17,800	20,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1261	2-9837-11	遠心濃縮器VS15T92	54,000	61,600
1261	2-9837-12	遠心濃縮器VS15T12	54,000	61,600
1261	2-9837-13	遠心濃縮器VS15T02	54,000	61,600
1261	2-9837-14	遠心濃縮器VS15T22	54,000	61,600
1261	2-9837-15	遠心濃縮器VS15T32	54,000	61,600
1261	2-9837-16	遠心濃縮器VS15T42	54,000	61,600
1264	1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1.0-11.0	2,500	2,700
1264	1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1.0-14.0	2,500	2,700
1264	1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5	2,500	2,700
1264	1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0	2,500	2,700
1264	1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.5-9.0	2,500	2,700
1264	1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0	2,500	2,700
1264	1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7	2,500	2,700
1264	1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0	2,500	2,700
1264	1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0	2,500	2,700
1264	1-8508-10	スタンダードpH試験紙 12.0-14.0	2,500	2,700
1264	1-8508-11	スタンダードpH試験紙TRIBOX 3入	6,400	6,700
1264	2-349-12	pH試験紙 1.0-11.0 詰替用	3,800	4,000
1264	2-349-13	pH試験紙 1.0-14.0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-13	S-pH試験紙 0.5-5.5 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-14	S-pH試験紙 4.0-7.0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-15	S-pH試験紙 5.5-9.0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-16	S-pH試験紙 6.4-8.0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-17	S-pH試験紙 7.2-9.7 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-19	S-pH試験紙9.0-13.0 詰替用	3,800	4,000
1264	2-345-01	ツーバンドPH試験紙 1.0-12.0	3,100	3,300
1264	2-345-02	ツーバンドPH試験紙 1.0-4.3	3,100	3,300
1264	2-345-03	ツーバンドPH試験紙 3.5-6.8	3,100	3,300
1264	2-345-04	ツーバンドPH試験紙 5.0-8.0	3,100	3,300
1264	2-345-05	ツーバンドPH試験紙 7.0-10.0	3,100	3,300
1264	2-345-06	ツーバンドPH試験紙 9.5-14.0	3,100	3,300
1264	2-345-07	ツーバンドPH試験紙 10巻入	26,000	27,000
1264	2-345-08	pH試験紙 1.0-12.0 詰替用	6,000	6,300
1264	2-346-01	スリーバンドPH試験紙 1-11	3,000	3,200
1264	2-346-02	スリーバンドPH試験紙 1-11Lタイプ	4,200	4,400
1264	2-346-03	スリーバンドpH試験紙 詰替用	5,800	6,000
1264	2-340-09	PH試験紙ディスペンサー PH1-11	4,480	4,570
1264	2-341-01	PH試験紙ストリップ CF0-14	4,480	4,570
1264	2-341-09	pH試験紙 ストリップ CF4.5-10	4,480	4,570
1264	2-341-02	PH試験紙ストリップ CS1-12	5,210	5,320
1264	2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1.8-3.8	4,480	4,570
1264	2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3.8-5.5	4,480	4,570
1264	2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5.2-6.8	4,480	4,570
1264	2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6.0-8.1	4,480	4,570
1264	2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8.0-9.7	4,480	4,570
1264	2-341-08	PH試験紙ストリップCS9.5-12.0	4,480	4,570
1264	1-7389-01	PH試験紙 SRタイプ、PH1-14	1,880	1,920
1265	2-348-01	ストライプPH試験紙 1.0-12.0	3,600	3,800
1265	2-348-02	ストライプPH試験紙 0-1.8	3,300	3,500
1265	2-348-03	ストライプPH試験紙 1.8-3.8	3,300	3,500
1265	2-348-12	ストライプPH試験紙 2.8-4.6	3,300	3,500
1265	2-348-04	ストライプPH試験紙 3.8-5.5	3,300	3,500
1265	2-348-05	ストライプPH試験紙 4.0-9.0	3,300	3,500
1265	2-348-06	ストライプPH試験紙 5.2-6.8	3,300	3,500
1265	2-348-07	ストライプPH試験紙 6.0-8.1	3,300	3,500
1265	2-348-08	ストライプPH試験紙 7.2-8.8	3,300	3,500
1265	2-348-09	ストライプPH試験紙 8.0-9.7	3,300	3,500
1265	2-348-10	ストライプPH試験紙 9.5-12.0	3,300	3,500
1265	2-348-11	ストライプPH試験紙 12-14	3,300	3,500
1265	2-347-01	スティックPH試験紙 0-14 100入	2,900	3,100
1265	2-347-02	スティックPH試験紙 4.5-10.0	2,900	3,100
1265	2-347-03	スティックPH試験紙 3.6-6.1	2,900	3,100
1265	2-347-04	スティックPH試験紙 5.1-7.2	2,900	3,100
1265	2-347-05	スティックPH試験紙 6.0-7.7	2,900	3,100
1265	2-347-06	スティックPH試験紙 7.5-9.5	2,900	3,100
1265	2-347-07	スティックPH試験紙0-6.0 100入	2,900	3,100
1265	2-347-08	スティックPH試験紙 2-9 100入	2,900	3,100
1265	2-347-09	スティックPH試験紙 1.7-3.8	2,900	3,100
1265	2-347-10	スティックpH試験紙 7.0-14.0	2,900	3,100
1265	1-7384-01	リトマス試験紙 ブルー	2,400	2,600
1265	1-7384-02	リトマス試験紙 ニュートラル	2,400	2,600
1265	1-7384-03	リトマス試験紙 レッド	2,400	2,600
1266	2-350-02	半定量イオン試験紙 鉄1000 100入	5,600	5,900
1266	2-350-03	半定量イオン試験紙 鉄100 100入	5,500	5,800
1266	2-350-04	半定量イオン試験紙 コバルト 100入	7,600	7,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1266	2-350-05	半定量イオン試験紙 銅 100入	5,800	6,100
1266	2-350-06	半定量イオン試験紙 ニッケル 100入	6,800	7,100
1266	2-350-07	半定量イオン試験紙サルファイト 100入	6,200	6,500
1266	2-350-09	半定量イオン試験紙 スズ 100入	9,200	9,500
1266	2-350-10	半定量イオン試験紙 亜硝酸 100入	5,800	6,100
1266	2-350-17	半定量イオン試験紙 亜硝酸3000	6,400	6,700
1266	2-350-18	半定量イオン試験紙 パーオキシド1000	5,800	6,100
1266	2-350-11	半定量イオン試験紙パーオキシド 100入	5,800	6,100
1266	2-350-16	半定量イオン試験紙パーオキシド25	5,800	6,100
1266	2-350-12	半定量イオン試験紙 硝酸 100入	6,500	6,800
1266	2-350-13	半定量イオン試験紙アスコルビン酸100入	7,100	7,400
1266	2-350-15	半定量イオン試験紙 カリウム 100入	10,500	11,000
1266	2-350-19	半定量イオン試験紙銀 100入	5,800	6,100
1266	2-350-20	半定量イオン試験紙シアン化物 100入	13,800	14,600
1266	2-350-21	半定量イオン試験紙塩素 100入	6,400	6,700
1266	2-350-22	半定量イオン試験紙モリブデン 100入	15,500	16,400
1266	2-350-23	半定量イオン試験紙EDTA 100入	7,000	7,300
1266	2-350-24	半定量イオン試験紙ルリカント 100入	8,000	8,300
1266	2-350-25	半定量イオン試験紙過酢酸50 100入	7,800	8,100
1266	2-350-26	半定量イオン試験紙過酢酸500 100入	8,200	8,500
1266	2-350-27	半定量イオン試験紙グルタルアルデヒド	9,500	9,800
1266	2-350-28	半定量イオン試験紙グルコース 100入	7,000	7,300
1266	2-350-29	半定量イオン試験紙活性炭素 100入	8,000	8,300
1267	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,200	9,300
1267	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,200	7,300
1267	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	14,200	15,000
1267	1-6771-05	エムクアント分析試験紙 カルシウム	9,300	10,300
1267	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,800	5,900
1267	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,800	5,900
1267	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	4,400	5,100
1267	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,200	10,300
1267	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	3,800	4,200
1267	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,300	8,800
1267	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	10,800	12,900
1267	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	9,900	10,000
1267	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,400	7,500
1267	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,500	4,900
1267	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	8,400	9,800
1267	1-7380-01	オイル試験紙	6,200	6,500
1268	7-643-01	ナフロンパブラー 160×90×15t	110,900	115,000
1268	7-643-02	ナフロンパブラー 180×90×15t	118,500	129,000
1268	7-643-03	ナフロンパブラー 180×180×15t	186,800	194,000
1308	3-6870-01	ボトル用セキュリティプラスチックシール	2,100	2,300
1308	3-6870-02	ボトル用セキュリティワイヤーシール	1,200	1,300
1311	1-2305-01	PFAボトル(中栓付) 細口50ml	1,800	2,000
1311	1-2305-02	PFAボトル(中栓付) 細口100ml	2,200	2,500
1311	1-2305-03	PFAボトル(中栓付) 細口250ml	3,200	3,600
1311	1-2305-04	PFAボトル(中栓付) 細口500ml	4,800	5,300
1311	1-2305-05	PFAボトル(中栓付) 細口1000ml	10,000	11,000
1311	1-2306-01	PFAボトル(中栓付) 広口20ml	1,300	1,500
1311	1-2306-02	PFAボトル(中栓付) 広口100ml	3,400	3,800
1311	1-2306-03	PFAボトル(中栓付) 広口250ml	5,000	5,500
1311	1-2306-04	PFAボトル(中栓付) 広口500ml	7,100	7,800
1311	1-2306-05	PFAボトル(中栓付) 広口1000ml	11,000	12,000
1312	7-182-03	PFA 大型瓶 2L	38,000	42,000
1312	7-182-01	PFA 大型瓶 3L	45,000	50,000
1312	7-182-02	PFA 大型瓶 5L	50,000	55,000
1312	7-182-04	大型瓶10L	120,000	134,000
1339	4-5343-01	広口洗浄瓶(PFA) 100ml	4,100	4,200
1339	4-5343-02	広口洗浄瓶(PFA) 250ml	6,100	6,200
1339	4-5343-03	広口洗浄瓶(PFA) 500ml	8,200	8,300
1339	4-5343-04	広口洗浄瓶(PFA) 1000ml	15,800	16,000
1339	4-5343-05	細口洗浄瓶 100ml	3,400	3,500
1339	4-5343-06	細口洗浄瓶 250ml	4,200	4,300
1339	4-5343-07	細口洗浄瓶 500ml	6,200	6,300
1339	4-5343-08	細口洗浄瓶 1000ml	17,000	18,000
1340	2-097-01	PFAガス洗浄瓶PFA100	29,000	32,000
1340	2-097-02	PFAガス洗浄瓶PFA250	34,000	38,000
1340	2-097-03	PFAガス洗浄瓶PFA500	40,000	44,000
1340	2-097-04	PFAガス洗浄瓶PFA1000	52,000	58,000
1341	7-186-01	ハンドラップ 100mL用	7,000	7,400
1341	7-186-02	ハンドラップ 250mL用	9,000	10,000
1346	3-3308-01	メディウム瓶 1395-100HTC	1,980	2,070
1346	3-3308-02	メディウム瓶 1395-250HTC	2,100	2,200
1346	3-3308-03	メディウム瓶 1395-500HTC	2,600	2,730

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1346	3-3308-04	メディウム瓶 1395-1LHTC	3,200	3,360
1346	3-3308-05	メディウム瓶 1395-2LHTC	8,000	8,400
1346	3-3308-06	メディウム瓶 1395-5LHTC	16,500	17,300
1347	1-4994-01	PYREXメディウム瓶 25mL	980	1,000
1347	1-4994-02	PYREXメディウム瓶 50mL	980	1,000
1347	1-4994-03	PYREXメディウム瓶 100mL	980	1,000
1347	1-4994-04	PYREXメディウム瓶 250mL	1,100	1,150
1347	1-4994-05	PYREXメディウム瓶 500mL	1,600	1,680
1347	1-4994-06	PYREXメディウム瓶 1000mL	2,200	2,300
1347	1-4994-07	PYREXメディウム瓶 2000mL	7,000	7,300
1347	1-4994-08	PYREXメディウム瓶 5000mL	15,500	16,000
1347	1-4994-09	PYREXメディウム瓶 10000mL	36,000	37,800
1347	1-4993-01	PYREXメディウム遮光瓶 25mL	1,850	1,940
1347	1-4993-02	PYREXメディウム遮光瓶 50mL	1,850	1,940
1347	1-4993-03	PYREXメディウム遮光瓶 100mL	2,200	2,300
1347	1-4993-04	PYREXメディウム遮光瓶 250mL	2,700	2,830
1347	1-4993-05	PYREXメディウム遮光瓶 500mL	3,100	3,250
1347	1-4993-06	PYREXメディウム遮光瓶 1000mL	4,500	4,720
1347	1-4993-07	PYREXメディウム遮光瓶 2000mL	9,500	9,970
1347	1-4993-08	PYREXメディウム遮光瓶 5000mL	35,000	36,750
1347	2-1957-01	メディウム瓶広口 1397-500	2,500	2,600
1347	2-1957-02	メディウム瓶広口 1397-1L	3,000	3,150
1347	2-1957-03	メディウム瓶広口 1397-2L	6,500	6,800
1347	2-1956-01	メディウム瓶角型 1396-100	1,200	1,260
1347	2-1956-02	メディウム瓶角型 1396-250	1,400	1,470
1347	2-1956-03	メディウム瓶角型 1396-500	1,750	1,830
1347	2-1956-04	メディウム瓶角型 1396-1L	2,400	2,500
1347	1-4995-01	交換キャップ オレンジ GL-32	240	250
1347	1-4995-02	交換キャップ オレンジ GL-45	240	250
1347	1-4995-03	交換キャップ 円形シールリングGL-32	120	126
1347	1-4995-04	交換キャップ 円形シールリングGL-45	120	126
1347	1-4995-05	交換キャップ 赤 GL-32	600	630
1347	1-4995-06	交換キャップ 赤 GL-45	900	940
1418	2-9430-01	三角フラスコ4980-10	720	750
1418	2-9430-02	三角フラスコ4980-25	720	750
1418	2-9430-03	三角フラスコ4980-50	550	570
1418	2-9430-04	三角フラスコ4980-125	550	570
1418	2-9430-05	三角フラスコ4980-250	580	600
1418	2-9430-06	三角フラスコ4980-300	680	710
1418	2-9430-07	三角フラスコ4980-500	1,000	1,050
1418	2-9430-08	三角フラスコ4980-1L	1,600	1,680
1418	2-9430-09	三角フラスコ4980-2L	5,000	5,250
1418	2-9430-10	三角フラスコ4980-4L	8,200	8,610
1418	2-9430-11	三角フラスコ4980-6L	17,500	18,370
1421	2-9429-01	平底フラスコ4060-50	840	880
1421	2-9429-02	平底フラスコ4060-125	860	900
1421	2-9429-03	平底フラスコ4060-250	980	1,020
1421	2-9429-04	平底フラスコ4060-500	1,550	1,600
1421	2-9429-05	平底フラスコ4060-1L	2,700	2,800
1421	2-9429-06	平底フラスコ4060-2L	6,700	7,000
1421	2-9429-07	平底フラスコ4060-6L	18,000	18,900
1421	2-9429-08	平底フラスコ4060-12L	36,000	37,800
1439	7-189-01	PFA分液ロート 100mL	8,800	10,000
1439	7-189-02	PFA分液ロート 200mL	13,200	15,000
1447	2-9441-01	結晶皿3140-70	740	770
1447	2-9441-02	結晶皿3140-80	750	780
1447	2-9441-03	結晶皿3140-90	800	840
1447	2-9441-04	結晶皿3140-100	800	840
1447	2-9441-05	結晶皿3140-125	900	940
1447	2-9441-06	結晶皿3140-150	1,000	1,050
1447	2-9441-07	結晶皿3140-170	1,200	1,260
1447	2-9441-08	結晶皿3140-190	1,400	1,470
1452	2-9425-01	ビーカー1000-10	470	490
1452	2-9425-02	ビーカー1000-20	470	490
1452	2-9425-03	ビーカー1000-30	470	490
1452	2-9425-04	ビーカー1000-50	370	390
1452	2-9425-05	ビーカー1000-100	340	360
1452	2-9425-06	ビーカー1000-150	380	400
1452	2-9425-07	ビーカー1000-250	400	420
1452	2-9425-08	ビーカー1000-400	480	500
1452	2-9425-09	ビーカー1000-600	720	750
1452	2-9425-10	ビーカー1000-800	1,000	1,050
1452	2-9425-11	ビーカー1000-1L	1,400	1,470
1452	2-9425-13	ビーカー1000-2L	3,400	3,550
1452	2-9425-14	ビーカー1000-3L	5,400	5,650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1452	2-9425-15	ピーカー1000-4L	9,300	9,750
1458	7-193-01	PFAピーカー 30mL	1,620	1,800
1458	7-193-02	PFAピーカー 50mL	1,800	2,000
1458	7-193-03	PFAピーカー 100mL	2,080	2,300
1458	7-193-04	PFAピーカー 200mL	3,160	3,500
1458	7-193-05	PFAピーカー 300mL	3,800	4,200
1458	7-193-06	PFAピーカー 500mL	6,100	6,700
1458	7-193-07	PFAピーカー 1L	12,600	14,000
1465	2-9474-01	メスフラスコ5640-1	1,200	1,260
1465	2-9474-02	メスフラスコ5640-2	1,200	1,260
1465	2-9474-03	メスフラスコ5640-5	1,400	1,470
1465	2-9474-04	メスフラスコ5640-10	1,400	1,470
1465	2-9474-05	メスフラスコ5640-25	1,400	1,470
1465	2-9474-06	メスフラスコ5640-50	1,400	1,470
1465	2-9474-07	メスフラスコ5640-100	1,450	1,520
1465	2-9474-08	メスフラスコ5640-200	2,000	2,100
1465	2-9474-09	メスフラスコ5640-250	3,000	3,150
1465	2-9474-10	メスフラスコ5640-500	2,600	2,730
1465	2-9474-11	メスフラスコ5640-1L	3,200	3,360
1465	2-9474-12	メスフラスコ5640-2L	6,000	6,300
1465	2-9474-13	メスフラスコ5640-3L	25,000	26,250
1465	2-9474-14	メスフラスコ5640-4L	30,000	31,500
1465	2-9474-15	メスフラスコ5640-5L	39,000	40,950
1465	2-9474-16	メスフラスコ5640-6L	45,000	47,250
1465	2-9475-04	メスフラスコ55640-10	2,200	2,300
1465	2-9475-05	メスフラスコ55640-25	2,300	2,400
1465	2-9475-06	メスフラスコ55640-50	2,400	2,520
1465	2-9475-07	メスフラスコ55640-100	2,700	2,830
1465	2-9475-08	メスフラスコ55640-200	3,700	3,880
1465	2-9475-09	メスフラスコ55640-250	3,800	3,990
1465	2-9475-10	メスフラスコ55640-500	4,900	5,140
1465	2-9475-11	メスフラスコ55640-1L	5,400	5,670
1465	2-9475-12	メスフラスコ55640-2L	9,200	9,660
1465	3-1681-04	メスフラスコ5680-10	1,500	1,570
1465	3-1681-05	メスフラスコ5680-25	1,500	1,570
1465	3-1681-06	メスフラスコ5680-50	1,500	1,570
1465	3-1681-07	メスフラスコ5680-100	1,900	2,000
1465	3-1681-08	メスフラスコ5680-200	2,500	2,620
1465	3-1681-09	メスフラスコ5680-250	2,600	2,730
1465	3-1681-10	メスフラスコ5680-500	3,300	3,460
1465	3-1681-11	メスフラスコ5680-1L	3,600	3,900
1465	3-1681-12	メスフラスコ5680-2L	4,500	6,300
1465	3-1682-04	メスフラスコ55680-10	2,700	2,830
1465	3-1682-05	メスフラスコ55680-25	2,900	3,040
1465	3-1682-06	メスフラスコ55680-50	3,000	3,150
1465	3-1682-07	メスフラスコ55680-100	3,200	3,360
1465	3-1682-08	メスフラスコ55680-200	4,300	4,500
1465	3-1682-09	メスフラスコ55680-250	4,400	4,620
1465	3-1682-10	メスフラスコ55680-500	6,000	6,300
1465	3-1682-11	メスフラスコ55680-1L	6,500	6,800
1465	3-1682-12	メスフラスコ55680-2L	7,500	9,900
1471	2-9471-01	メスシリンダー3022-10	800	840
1471	2-9471-02	メスシリンダー3022-25	1,200	1,260
1471	2-9471-03	メスシリンダー3022-50	1,300	1,350
1471	2-9471-04	メスシリンダー3022-100	1,400	1,470
1471	2-9471-05	メスシリンダー3022-250	2,400	2,500
1471	2-9471-06	メスシリンダー3022-500	3,200	3,350
1471	2-9471-07	メスシリンダー3022-1L	7,000	7,350
1471	2-9471-08	メスシリンダー3022-2L	9,500	9,980
1471	2-9472-01	有栓メスシリンダー3002-10	1,800	1,900
1471	2-9472-02	有栓メスシリンダー3002-25	2,500	2,600
1471	2-9472-03	有栓メスシリンダー3002-50	2,700	2,800
1471	2-9472-04	有栓メスシリンダー3002-100	3,200	3,300
1471	2-9472-05	有栓メスシリンダー3002-250	4,000	4,200
1471	2-9472-06	有栓メスシリンダー3002-500	7,000	7,350
1471	2-9472-07	有栓メスシリンダー3002-1L	10,000	10,500
1471	2-9472-08	有栓メスシリンダー3002-2L	15,000	15,800
1473	7-190-01	シリンダー 10mL(PFA製)	10,000	11,000
1473	7-190-02	シリンダー 30mL(PFA製)	14,000	16,000
1473	7-190-03	シリンダー 50mL(PFA製)	16,500	19,000
1473	7-190-04	シリンダー 100mL(PFA製)	19,000	21,000
1473	7-190-05	シリンダー 200mL(PFA製)	22,000	25,000
1473	7-190-06	シリンダー 300mL(PFA製)	24,000	27,000
1473	7-190-07	シリンダー 500mL(PFA製)	30,000	34,000
1473	7-190-08	シリンダー 1L(PFA製)	51,000	56,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1473	7-190-09	シリンダー 2L(PFA製)	70,000	78,000
1479	2-9469-01	メスピベット7065-1X	1,000	1,050
1479	2-9469-02	メスピベット7065-1	330	340
1479	2-9469-03	メスピベット7065-2	340	350
1479	2-9469-04	メスピベット7065-5	420	440
1479	2-9469-05	メスピベット7065-10	530	550
1479	2-9469-06	メスピベット7065-25	1,500	1,570
1479	2-9469-07	メスピベット7070-5	470	490
1479	2-9469-08	メスピベット7070-10	590	610
1479	2-9469-09	メスピベット7070-25	2,000	2,100
1479	2-9469-11	メスピベット7085-2X	780	810
1479	2-9469-12	メスピベット7085-1	320	330
1479	2-9469-13	メスピベット7085-1C	330	340
1479	2-9469-14	メスピベット7085-2	340	350
1479	2-9469-15	メスピベット7085-2C	400	420
1479	2-9469-16	メスピベット7085-5	420	440
1479	2-9469-17	メスピベット7085-10	530	550
1479	2-9469-18	メスピベット7086-5	500	520
1479	2-9469-19	メスピベット7086-10	600	630
1479	2-9469-20	メスピベット7087-5	1,130	1,180
1479	2-9469-21	メスピベット7087-10	1,150	1,200
1479	2-9469-22	メスピベット7087-25	1,800	1,890
1479	2-877-04	メスピベット19100010A 1mL	210	230
1479	2-877-05	メスピベット19100020A 2mL	220	240
1479	2-877-06	メスピベット19100050A 5mL	280	300
1483	3-5572-01	セロジカルピペット0030127692	24,500	26,800
1483	3-5572-02	セロジカルピペット0030127706	21,000	22,500
1483	3-5572-03	セロジカルピペット0030127714	21,500	19,000
1483	3-5572-04	セロジカルピペット0030127722	24,500	21,200
1483	3-5572-05	セロジカルピペット0030127730	14,600	20,100
1483	3-5572-06	セロジカルピペット0030127749	32,000	46,900
1486	2-9470-01	ホールピペット7100-1	340	350
1486	2-9470-02	ホールピペット7100-2	340	350
1486	2-9470-03	ホールピペット7100-3	390	410
1486	2-9470-04	ホールピペット7100-4	390	410
1486	2-9470-05	ホールピペット7100-5	390	410
1486	2-9470-06	ホールピペット7100-10	470	490
1486	2-9470-07	ホールピペット7100-15	800	840
1486	2-9470-08	ホールピペット7100-20	820	860
1486	2-9470-09	ホールピペット7100-25	850	890
1486	2-9470-10	ホールピペット7100-50	1,000	1,050
1486	2-9470-11	ホールピペット7100-100	1,800	1,890
1486	1-3968-01	パスツールピペット 7095D-5X	7,000	8,000
1486	1-3968-02	パスツールピペット 7095D-9	8,000	9,000
1490	7-187-01	スポイト(PFA製) 2.5mL	3,700	4,000
1490	7-187-02	スポイト(PFA製) 5.0mL	4,200	4,600
1491	2-9450-32	試験管9800-10	24,480	25,920
1491	2-9450-33	試験管9800-12	38,880	41,040
1491	2-9450-34	試験管9800-13	31,680	33,120
1491	2-9450-35	試験管9800-15	33,120	34,560
1491	2-9450-36	試験管9800-16	34,560	37,440
1491	2-9450-39	試験管9800-18	51,840	54,720
1491	2-9450-40	試験管9800-20	74,880	77,760
1491	2-9450-42	試験管9800-25	50,112	51,840
1491	2-9450-43	試験管9800-25X	33,408	34,560
1491	2-9451-31	試験管9820-6	21,600	23,040
1491	2-9451-32	試験管9820-10	24,480	25,920
1491	2-9451-33	試験管9820-12	29,520	30,960
1491	2-9451-34	試験管9820-13	30,240	31,680
1491	2-9451-36	試験管9820-16	34,560	37,440
1491	2-9451-37	試験管9820-16X	34,560	37,440
1491	2-9451-38	試験管9820-16XX	34,560	37,440
1491	2-9451-39	試験管9820-18	35,712	37,440
1491	2-9451-40	試験管9820-20	80,640	83,520
1491	2-9451-42	試験管9820-25	48,960	51,840
1491	2-9451-43	試験管9820-25X	32,640	34,560
1492	2-1965-01	ディスボガラス試験管 99445-10	2,030	2,250
1492	2-1965-02	ディスボガラス試験管 99445-12	2,250	2,500
1492	2-1965-03	ディスボガラス試験管 99445-13	2,930	3,250
1492	2-1965-04	ディスボガラス試験管 99445-15	3,380	3,630
1492	2-1965-05	ディスボガラス試験管 99445-16	3,830	4,000
1492	2-1965-06	ディスボガラス試験管 99445-16X	4,500	4,750
1492	2-1965-07	ディスボガラス試験管99445-16XX	4,950	5,250
1492	2-1965-18	ディスボガラス試験管 99445-18	2,925	3,125
1492	2-1965-09	ディスボガラス試験管 99445-20	7,880	8,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1493	1-3966-01	ディスボネジ付試験管 99447-13	37,800	40,000
1493	1-3966-02	ディスボネジ付試験管 99447-161	41,500	44,000
1493	1-3966-03	ディスボネジ付試験管 99447-16	46,300	49,000
1493	1-3966-04	ディスボネジ付試験管 99447-16X	53,800	56,000
1493	1-3966-05	ディスボネジ付試験管 99447-20	30,500	32,000
1493	1-3966-06	ディスボネジ付試験管 99447-20X	33,000	34,500
1493	1-3966-10	ディスボネジ付試験管 99449-13	35,800	38,000
1493	1-3966-11	ディスボネジ付試験管 99449-16	39,000	41,000
1493	1-3966-12	ディスボネジ付試験管 99449-16X	43,700	46,000
1493	1-3966-13	ディスボネジ付試験管 99449-16XX	50,800	53,000
1493	1-3966-14	ディスボネジ付試験管 99449-20	28,000	29,500
1493	1-3966-15	ディスボネジ付試験管 99449-20X	31,800	33,500
1493	1-3966-07	ディスボネジ付試験管 99448-16X	37,000	39,000
1493	1-3966-08	ディスボネジ付試験管 99448-16	44,000	46,000
1493	1-3966-09	ディスボネジ付試験管 99448-19	33,600	35,000
1493	1-3967-01	スクリーキャップ 99999-13	33,000	35,000
1493	1-3967-02	スクリーキャップ 99999-15	35,000	37,000
1493	1-3967-04	スクリーキャップ 9999-13	22,450	23,040
1493	1-3967-05	スクリーキャップ 9998-15	25,300	25,920
1493	1-3967-06	スクリーキャップ 9998-18	22,120	23,040
1496	1-8428-01	ラウンド(丸底)チューブ 352003	37,400	38,600
1496	1-8428-03	ラウンド(丸底)チューブ 352008	13,700	14,200
1496	1-8428-04	ラウンド(丸底)チューブ 352052	34,100	35,200
1496	1-8428-05	ラウンド(丸底)チューブ 352053	42,000	43,300
1496	1-8428-06	ラウンド(丸底)チューブ 352054	48,900	50,400
1496	1-8428-07	ラウンド(丸底)チューブ 352058	32,900	33,900
1496	1-8428-08	ラウンド(丸底)チューブ 352063	36,400	37,500
1496	1-8428-09	ラウンド(丸底)チューブ 352027	89,700	92,400
1496	1-8428-10	ラウンド(丸底)チューブ 352001	47,200	48,700
1496	1-8428-11	ラウンド(丸底)チューブ 352006	52,900	54,500
1496	1-8428-12	ラウンド(丸底)チューブ 352017	44,300	45,700
1496	1-8428-13	ラウンド(丸底)チューブ 352018	48,900	50,400
1496	1-8428-14	ラウンド(丸底)チューブ 352051	63,700	65,700
1496	1-8428-15	ラウンド(丸底)チューブ 352057	39,200	40,400
1496	1-8428-16	ラウンド(丸底)チューブ 352059	43,200	44,500
1496	1-8428-17	ラウンド(丸底)チューブ 352025	95,400	98,300
1496	1-8428-18	ラウンド(丸底)チューブ 352037	54,000	55,700
1496	1-8428-21	ラウンド(丸底)チューブ 352032	31,900	32,900
1497	7-251-10	テフロン PFA試験管 5ml	1,200	1,500
1497	7-251-11	テフロン PFA試験管 10ml	1,400	1,700
1497	7-251-12	テフロン PFA試験管 15ml	2,300	2,600
1497	7-251-13	テフロン PFA試験管 20ml	2,600	2,900
1497	7-251-14	テフロン PFA試験管 25ml	4,000	4,400
1497	7-251-15	テフロン PFA試験管 50ml	4,800	5,300
1497	7-251-16	テフロン PFA試験管 60ml	5,000	5,500
1511	3-6868-01	試験管用ディスベンサー 75mm用	9,500	10,400
1511	3-6868-02	試験管用ディスベンサー 100mm用	9,800	10,800
1515	3-6335-01	カラーマルチチューブラック5415-59	19,900	21,000
1531	6-510-01	ケッククリップテーパージョイントKC10	3,500	3,700
1531	6-510-02	ケッククリップテーパージョイントKC12	3,600	3,800
1531	6-510-03	ケッククリップテーパージョイントKC14	3,800	4,000
1531	6-510-04	ケッククリップテーパージョイントKC19	3,900	4,100
1531	6-510-05	ケッククリップテーパージョイントKC24	4,600	4,800
1531	6-510-06	ケッククリップテーパージョイントKC29	4,800	5,000
1531	6-510-07	ケッククリップテーパージョイントKC34	5,600	5,900
1531	6-510-08	ケッククリップテーパージョイントKC40	6,100	6,400
1531	6-510-09	ケッククリップテーパージョイントKC45	6,400	6,700
1531	5-3004-01	ケックジョイントクリップ KCM14N	7,500	8,700
1531	5-3004-02	ケックジョイントクリップ KCM19N	7,700	8,900
1531	5-3004-03	ケックジョイントクリップ KCM24N	8,300	9,600
1531	5-3004-04	ケックジョイントクリップ KCM29N	8,700	10,400
1541	6-255-04	磁製ビュレット台用 磁性台	2,700	2,900
1588	1-9786-01	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B1	800	900
1588	1-9786-02	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B2	1,400	1,600
1588	1-9786-03	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B3	2,000	2,200
1588	1-9786-04	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B4	3,000	3,300
1588	1-9786-05	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B5	3,500	3,900
1588	1-9786-06	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B6	6,700	7,400
1588	1-9786-07	アルミナるつぼ(本体) SSA-H B7	11,500	12,700
1588	1-9787-01	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B1	500	550
1588	1-9787-02	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B2	800	900
1588	1-9787-03	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B3	1,000	1,100
1588	1-9787-04	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B4	1,400	1,600
1588	1-9787-05	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B5	1,600	1,800
1588	1-9787-06	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B6	3,100	3,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1588	1-9787-07	アルミナるつぼ(ふた) SSA-H B7	4,700	5,200
1589	1-8316-01	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B1	1,800	2,000
1589	1-8316-02	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B2	2,900	3,200
1589	1-8316-03	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B3	4,300	4,800
1589	1-8316-04	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B4	6,600	7,300
1589	1-8316-05	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B5	7,800	8,600
1589	1-8316-06	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B6	16,100	17,700
1589	1-8316-07	アルミナるつぼSSA-Sるつぼ B7	19,500	21,500
1589	1-8320-01	アルミナるつぼSSA-S用ふた b1	1,100	1,200
1589	1-8320-02	アルミナるつぼSSA-S用ふた b2	1,600	1,800
1589	1-8320-03	アルミナるつぼSSA-S用ふた b3	2,200	2,400
1589	1-8320-04	アルミナるつぼSSA-S用ふた b4	3,000	3,300
1589	1-8320-05	アルミナるつぼSSA-S用ふた b5	3,500	3,900
1589	1-8320-06	アルミナるつぼSSA-S用ふた b6	7,500	8,300
1589	1-8320-07	アルミナるつぼSSA-S用ふた b7	10,000	11,000
1592	1-1736-01	アルミナ焼成用容器 90角	7,300	8,000
1592	1-1736-02	アルミナ焼成用容器 100角	8,500	9,400
1592	1-1736-03	アルミナ焼成用容器 120角	11,500	13,000
1592	1-1736-04	アルミナ焼成用容器SSAT150角	13,500	15,000
1592	1-1736-05	アルミナ焼成用容器SSA-Tサヤ200角	20,000	22,000
1592	1-1736-11	アルミナ焼成用容器 フタ90角	2,800	3,100
1592	1-1736-12	アルミナ焼成用容器 フタ100角	3,500	3,900
1592	1-1736-13	アルミナ焼成用容器 フタ120角	5,200	5,700
1592	1-1736-14	アルミナ焼成用容器 フタ150角	6,500	7,200
1592	1-1736-15	焼成容器 SSA-Tサヤ用フタ 200角	10,000	11,000
1593	1-2373-01	アルミナ保護管SSA-S 4A	9,000	9,900
1593	1-2373-02	アルミナ保護管SSA-S 6	10,000	11,000
1593	1-2373-03	アルミナ保護管SSA-S 6C	13,800	15,200
1595	1-8321-01	焼成用セッターSSA-S50×2.5mm	600	660
1595	1-8321-02	焼成用セッターSSA-S 100×2.5	1,600	1,800
1595	1-8321-03	焼成用セッターSSA-S 150×2.5	2,100	2,300
1595	1-5337-01	焼成用セッター SSA-T 50×1	1,000	1,100
1595	1-5337-02	焼成用セッター SSA-T 50×1.5	1,000	1,100
1595	1-5337-03	焼成用セッター SSA-T 100×1	1,900	2,100
1595	1-5337-04	焼成用セッターSSA-T 100×1.5	1,900	2,100
1595	1-5337-05	焼成用セッター SSA-T 150×1	2,400	2,700
1595	1-5337-06	焼成用セッターSSA-T 150×1.5	2,400	2,700
1597	2-796-01	PTFEチューブ11M 4×6	7,740	8,600
1597	2-796-02	PTFEチューブ11M 6×8	11,250	13,000
1597	2-796-03	PTFEチューブ11M 8×10	14,940	17,000
1597	2-796-04	PTFEチューブ11M1.59×3.17	4,230	4,700
1597	2-796-05	PTFEチューブ11M3.17×6.35	13,500	15,000
1597	2-796-06	PTFEチューブ11M4.35×6.35	11,340	13,000
1597	2-795-01	PFAチューブ11M 4×6	7,650	8,500
1597	2-795-02	PFAチューブ11M 6×8	11,520	13,000
1597	2-795-03	PFAチューブ11M 8×10	13,770	16,000
1597	2-795-04	PFAチューブ11M 1.59×3.17	8,100	9,000
1597	2-795-05	PFAチューブ11M 3.17×6.35	23,400	26,000
1597	2-795-06	PFAチューブ11M 4.35×6.35	16,200	18,000
1598	2-797-06	PTFEチューブ1×2	170	200
1598	2-797-07	PTFEチューブ1×3	400	500
1598	2-797-09	PTFEチューブ2×3	280	310
1598	2-797-10	PTFEチューブ2×4	590	700
1598	2-797-12	PTFEチューブ3×4	350	400
1598	2-797-13	PTFEチューブ3×5	750	900
1598	2-797-14	PTFEチューブ4×5	450	500
1598	2-797-15	PTFEチューブ4×6	860	1,000
1598	2-797-16	PTFEチューブ5×6	600	700
1598	2-797-17	PTFEチューブ5×7	1,070	1,200
1598	2-797-18	PTFEチューブ6×7	630	700
1598	2-797-19	PTFEチューブ6×8	1,250	1,400
1598	2-797-20	PTFEチューブ7×8	750	900
1598	2-797-21	PTFEチューブ7×9	1,300	1,500
1598	2-797-22	PTFEチューブ8×9	850	1,000
1598	2-797-23	PTFEチューブ8×10	1,660	1,900
1598	2-797-24	PTFEチューブ9×10	940	1,100
1598	2-797-25	PTFEチューブ9×11	1,860	2,100
1598	2-797-27	PTFEチューブ10×11	1,050	1,200
1598	2-797-28	PTFEチューブ10×12	2,020	2,300
1598	2-797-29	PTFEチューブ11×12	1,240	1,400
1598	2-797-30	PTFEチューブ11×13	2,600	2,900
1598	2-797-31	PTFEチューブ12×13	1,380	1,600
1598	2-797-32	PTFEチューブ12×14	2,580	2,900
1598	2-797-33	PTFEチューブ12.5×14	2,480	2,800
1598	2-797-34	PTFEチューブ13×15	2,820	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1598	2-797-35	PTFEチューブ13×16	5,400	6,000
1598	2-797-36	PTFEチューブ14×16	2,960	3,300
1598	2-797-37	PTFEチューブ15×17	3,980	4,400
1598	2-797-38	PTFEチューブ16×17.5	3,150	3,500
1598	2-797-39	PTFEチューブ16×18	3,440	3,800
1598	2-797-40	PTFEチューブ16×19	6,590	7,300
1598	2-797-41	PTFEチューブ19×21	4,550	5,100
1598	2-797-42	PTFEチューブ20×23	7,600	8,400
1598	2-797-43	PTFEチューブ21.5×23.5	4,200	4,600
1598	2-797-44	PTFEチューブ25×24	4,350	4,800
1598	2-797-45	PTFEチューブ23×25	4,520	5,000
1598	2-797-46	PTFEチューブ23×27	9,300	10,500
1598	2-797-47	PTFEチューブ25×27	4,900	5,400
1598	2-797-48	PTFEチューブ25×28	7,460	8,300
1598	2-797-49	PTFEチューブ26×29	7,800	8,600
1598	2-797-50	PTFEチューブ27.5×29.5	5,350	5,900
1598	2-797-51	PTFEチューブ33×36	9,700	11,000
1598	2-797-52	PTFEチューブ39×42	11,000	12,000
1598	2-797-53	PTFEチューブ46×50	22,000	25,000
1598	2-797-54	PTFEチューブ49×53	22,000	25,000
1598	2-798-01	PTFEチューブ10M巻0.5×1.0	1,480	1,700
1598	2-798-02	PTFEチューブ10M巻0.5×1.5	1,750	2,000
1598	2-798-03	PTFEチューブ10M巻0.7×1.7	3,800	4,200
1598	2-798-04	PTFEチューブ10M巻0.8×1.4	3,200	3,600
1598	2-798-05	PTFEチューブ10M巻0.9×1.7	4,500	5,000
1598	2-798-06	PTFEチューブ10M巻1×2	1,530	1,700
1598	2-798-07	PTFEチューブ10M巻1×3	3,600	4,000
1598	2-798-08	PTFEチューブ10M巻1.5×2.5	3,700	4,100
1598	2-798-09	PTFEチューブ10M巻2×3	2,520	2,800
1598	2-798-10	PTFEチューブ10M巻2×4	5,310	5,900
1598	2-798-11	PTFEチューブ10M巻2.5×3.5	3,800	4,200
1598	2-798-12	PTFEチューブ10M巻3×4	3,150	3,500
1598	2-798-13	PTFEチューブ10M巻3×5	6,750	7,500
1598	2-798-14	PTFEチューブ10M巻4×5	4,050	4,500
1598	2-798-15	PTFEチューブ10M巻4×6	7,740	8,600
1598	2-798-16	PTFEチューブ10M巻5×6	5,400	6,000
1598	2-798-17	PTFEチューブ10M巻5×7	9,630	11,000
1598	2-798-18	PTFEチューブ10M巻6×7	5,670	6,300
1598	2-798-19	PTFEチューブ10M巻6×8	11,250	13,000
1598	2-798-20	PTFEチューブ10M巻7×8	6,750	7,400
1598	2-798-21	PTFEチューブ10M巻7×9	11,700	13,000
1598	2-798-22	PTFEチューブ10M巻8×9	7,650	8,500
1598	2-798-23	PTFEチューブ10M巻8×10	14,940	17,000
1598	2-798-24	PTFEチューブ10M巻9×10	8,460	10,000
1598	2-798-25	PTFEチューブ10M巻9×11	16,740	19,000
1598	2-798-26	PTFEチューブ10M巻9×12	23,400	26,000
1598	2-798-27	PTFEチューブ10M巻10×11	9,450	11,000
1598	2-798-28	PTFEチューブ10M巻10×12	18,180	20,000
1598	2-798-29	PTFEチューブ10M巻11×12	11,160	13,000
1598	2-798-30	PTFEチューブ10M巻11×13	23,400	26,000
1598	2-798-31	PTFEチューブ10M巻12×13	12,420	14,000
1598	2-798-32	PTFEチューブ10M巻12×14	23,220	26,000
1598	2-798-33	PTFEチューブ10M巻12.5×14	22,320	24,600
1598	2-798-34	PTFEチューブ10M巻13×15	25,380	28,000
1598	2-798-35	PTFEチューブ10M巻13×16	48,600	54,000
1598	2-798-36	PTFEチューブ10M巻14×16	26,640	30,000
1598	2-798-37	PTFEチューブ10M巻15×17	35,820	40,000
1598	2-798-38	PTFEチューブ10M巻16×17.5	28,350	32,000
1598	2-798-39	PTFEチューブ10M巻16×18	30,960	34,000
1598	2-798-40	PTFEチューブ10M巻16×19	59,310	65,000
1598	2-798-41	PTFEチューブ10M巻19×21	40,950	45,000
1598	2-798-42	PTFEチューブ10M巻20×23	68,400	76,000
1598	1-2715-02	ナフロンPFAチューブ 2×3	320	400
1598	1-2715-03	ナフロンPFAチューブ 2×4	590	700
1598	1-2715-04	ナフロンPFAチューブ 3×4	330	400
1598	1-2715-05	ナフロンPFAチューブ 3×5	800	900
1598	1-2715-06	ナフロンPFAチューブ 4×5	430	500
1598	1-2715-07	ナフロンPFAチューブ 4×6	850	1,000
1598	1-2715-08	ナフロンPFAチューブ 5×6	530	600
1598	1-2715-09	ナフロンPFAチューブ 5×7	1,120	1,300
1598	1-2715-10	ナフロンPFAチューブ 6×8	1,280	1,500
1598	1-2715-11	ナフロンPFAチューブ 7×8	750	900
1598	1-2715-12	ナフロンPFAチューブ 8×10	1,530	1,700
1598	1-2715-13	ナフロンPFAチューブ 9×10	860	1,000
1598	1-2715-14	ナフロンPFAチューブ 10×12	1,900	2,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1598	1-2715-15	ナフロンPFAチューブ 11×12	1,100	1,300
1598	1-2715-16	ナフロンPFAチューブ 11×13	2,200	2,500
1598	1-2715-17	ナフロンPFAチューブ 12×14	2,400	2,700
1598	1-2715-22	ナフロンPFAチューブ 13×16	4,000	4,400
1598	1-2715-23	ナフロンPFAチューブ 14×16	2,800	3,100
1598	1-2715-24	ナフロンPFAチューブ 15×17	3,400	3,800
1598	1-2715-25	ナフロンPFAチューブ 15×18	4,900	5,400
1598	1-2715-26	ナフロンPFAチューブ 16×18	3,300	3,700
1598	1-2715-18	ナフロンPFAチューブ 16×19	4,950	5,500
1598	1-2715-27	ナフロンPFAチューブ 17×19	3,800	4,200
1598	1-2715-29	ナフロンPFAチューブ 20×22	4,000	4,400
1598	1-2715-19	ナフロンPFAチューブ 22×25	6,500	7,200
1598	2-384-02	ナフロンPFAチューブ10M巻2×3	2,880	3,200
1598	2-384-03	ナフロンPFAチューブ10M巻2×4	5,310	5,900
1598	2-384-04	ナフロンPFAチューブ10M巻3×4	2,970	3,300
1598	2-384-05	ナフロンPFAチューブ10M巻3×5	7,200	8,000
1598	2-384-06	ナフロンPFAチューブ10M巻4×5	3,870	4,300
1598	2-384-07	ナフロンPFAチューブ10M巻4×6	7,650	8,500
1598	2-384-08	ナフロンPFAチューブ10M巻5×6	4,770	5,300
1598	2-384-09	ナフロンPFAチューブ10M巻5×7	10,080	11,000
1598	2-384-10	ナフロンPFAチューブ10M巻6×8	11,520	13,000
1598	2-384-11	ナフロンPFAチューブ10M巻7×8	6,750	7,500
1598	2-384-12	ナフロンPFAチューブ10M巻8×10	13,770	16,000
1598	2-384-13	ナフロンPFAチューブ10M巻9×10	7,740	8,600
1598	2-384-14	ナフロンPFAチューブ10M巻10×12	17,100	19,000
1598	2-384-15	ナフロンPFAチューブ10M巻11×12	9,900	11,000
1598	2-384-16	ナフロンPFAチューブ10M巻11×13	19,800	22,000
1598	2-384-17	ナフロンPFAチューブ10M巻12×14	21,600	24,000
1598	2-384-20	ナフロンPFAチューブ10M巻12×15	35,000	39,000
1598	2-384-21	ナフロンPFAチューブ10M巻13×15	23,000	25,500
1598	2-384-22	ナフロンPFAチューブ10M巻13×16	36,000	40,000
1598	2-384-23	ナフロンPFAチューブ10M巻14×16	25,200	28,000
1598	2-384-24	ナフロンPFAチューブ10M巻15×17	30,600	34,000
1598	2-384-25	ナフロンPFAチューブ10M巻15×18	44,100	49,000
1598	2-384-26	ナフロンPFAチューブ10M巻16×18	29,700	33,000
1598	2-384-18	ナフロンPFAチューブ10M巻16×19	44,550	49,000
1598	2-384-27	ナフロンPFAチューブ10M巻17×19	34,200	38,000
1598	2-384-28	ナフロンPFAチューブ10M巻18×21	58,000	64,000
1598	2-384-29	ナフロンPFAチューブ10M巻20×22	36,000	40,000
1598	2-384-19	ナフロンPFAチューブ10M巻22×25	58,500	65,000
1598	1-2714-01	ナフロンPFAチューブ1.59×3.17	900	1,000
1598	1-2714-02	ナフロンPFAチューブ3.17×6.35	2,600	2,900
1598	1-2714-03	ナフロンPFAチューブ3.96×6.35	1,850	2,100
1598	1-2714-04	ナフロンPFAチューブ4.35×6.35	1,800	2,000
1598	1-2714-05	ナフロンPFAチューブ6.35×9.52	3,800	4,200
1598	1-2714-06	ナフロンPFAチューブ7.52×9.52	2,100	2,400
1598	1-2714-07	ナフロンPFAチューブ9.52×12.7	3,900	4,300
1598	1-2714-08	ナフロンPFAチューブ10.7×12.7	3,200	3,600
1598	1-2714-09	ナフロンPFAチューブ15.9×19.1	7,100	7,900
1598	2-390-01	PFAチューブ10M 1.59×3.17	8,100	9,000
1598	2-390-02	PFAチューブ10M 3.17×6.35	23,400	26,000
1598	2-390-03	PFAチューブ10M 3.96×6.35	16,650	19,000
1598	2-390-04	PFAチューブ10M 4.35×6.35	16,200	18,000
1598	2-390-05	PFAチューブ10M 6.35×9.52	34,200	38,000
1598	2-390-06	PFAチューブ10M 7.52×9.52	18,900	21,000
1598	2-390-07	PFAチューブ10M 9.52×12.7	35,100	39,000
1598	2-390-08	PFAチューブ10M 10.7×12.7	28,800	32,000
1598	2-390-09	PFAチューブ10M15.88×19.05	63,900	71,000
1598	7-305-04	PTFEチューブ 1/16×1/8	470	600
1598	7-305-01	PTFEチューブ 1/8×1/4	1,500	1,700
1598	7-305-02	PTFEチューブ 1/4×3/8	2,500	2,800
1598	7-305-03	PTFEチューブ 3/8×1/2	3,800	4,200
1598	7-305-05	PTFEチューブ 11/64×1/4	1,260	1,400
1598	7-305-06	PTFEチューブ 27/64×1/2	2,400	2,700
1598	7-305-07	PTFEチューブ 19/64×3/8	2,130	2,400
1598	2-799-04	PTFEチューブ10M 1/16×1/8	4,230	4,600
1598	2-799-01	PTFEチューブ10M 1/8×1/4	13,500	15,000
1598	2-799-02	PTFEチューブ10M 1/4×3/8	22,500	25,000
1598	2-799-03	PTFEチューブ10M 3/8×1/2	34,200	38,000
1598	2-799-05	PTFEチューブ10M11/64×1/4	11,340	13,000
1598	2-799-06	PTFEチューブ10M27/64×1/2	21,600	24,000
1598	2-799-07	PTFEチューブ10M19/64×3/8	19,170	21,000
1599	1-2716-01	PFA-HGチューブ2×3 10M巻	3,500	3,900
1599	1-2716-02	PFA-HGチューブ2×4 10M巻	5,500	6,100
1599	1-2716-03	PFA-HGチューブ3×4 10M巻	3,200	3,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1599	1-2716-04	PFA-HGチューブ4×6 10M巻	8,800	9,700
1599	1-2716-05	PFA-HGチューブ5×6 10M巻	5,200	5,800
1599	1-2716-06	PFA-HGチューブ6×8 10M巻	13,000	15,000
1599	1-2716-07	PFA-HGチューブ8×10 10M巻	15,000	17,000
1599	1-2716-08	PFA-HGチューブ10×12 10M巻	19,000	21,000
1599	1-2716-09	PFA-HGチューブ12×14 10M巻	23,000	26,000
1599	1-2716-10	PFA-HGチューブ16×19 10M巻	45,000	50,000
1599	1-2716-11	PFA-HGチューブ22×25 10M巻	59,000	65,000
1599	1-2717-01	PFA-HG1.59×3.17 10M巻	3,400	3,800
1599	1-2717-02	PFA-HG2.17×3.17 10M巻	2,500	2,800
1599	1-2717-03	PFA-HG3.96×6.35 10M巻	11,000	13,000
1599	1-2717-04	PFA-HG4.35×6.35 10M巻	9,500	11,000
1599	1-2717-05	PFA-HG6.35×9.52 10M巻	22,000	25,000
1599	1-2717-06	PFA-HG7.52×9.52 10M巻	16,500	19,000
1599	1-2717-07	PFA-HG9.52×12.7 10M巻	31,000	34,000
1599	1-2717-08	PFAHG15.88×19.0510M巻	49,000	54,000
1599	1-2717-09	PFAHG22.22×25.4 10M巻	62,000	68,500
1599	2-360-01	PFA-NEチューブ2×3 10M巻	4,700	5,200
1599	2-360-02	PFA-NEチューブ2×4 10M巻	11,300	13,000
1599	2-360-03	PFA-NEチューブ3×4 10M巻	6,600	7,300
1599	2-360-04	PFA-NEチューブ4×6 10M巻	14,000	16,000
1599	2-360-05	PFA-NEチューブ6×8 10M巻	19,400	22,000
1599	2-360-06	PFA-NEチューブ8×10 10M巻	25,500	28,000
1599	2-360-07	PFA-NEチューブ10×12 10M巻	31,200	35,000
1599	2-360-08	PFA-NEチューブ16×19 10M巻	74,600	82,000
1599	2-360-09	PFA-NEチューブ22×25 10M巻	99,800	110,000
1599	2-370-01	PFA-NE2.17×3.17 10M巻	5,500	6,100
1599	2-370-02	PFA-NE4.35×6.35 10M巻	15,200	17,000
1599	2-370-03	PFA-NE6.35×9.52 10M巻	35,500	39,000
1599	2-370-04	PFA-NE7.52×9.52 10M巻	24,000	27,000
1599	2-370-05	PFA-NE9.52×12.7 10M巻	49,800	55,000
1599	2-370-06	PFA-NE15.88×19.0510M巻	78,400	87,000
1599	2-370-07	PFA-NE22.22×25.410M巻	107,400	118,000
1600	7-304-11	ナフロンBTチューブ1/8B	1,000	1,200
1600	7-304-12	ナフロンBTチューブ1/4B	3,700	4,100
1600	7-304-13	ナフロンBTチューブ3/8B	5,000	5,600
1600	7-304-14	ナフロンBTチューブ1/2B	7,200	8,000
1600	7-304-01	ナフロンBTチューブ 1/8B 10m	8,900	10,000
1600	7-304-02	ナフロンBTチューブ 1/4B 10m	33,000	35,000
1600	7-304-03	ナフロンBTチューブ 3/8B 10m	45,000	48,000
1600	7-304-04	ナフロンBTチューブ 1/2B 10m	65,000	69,000
1600	7-304-15	ナフロンBTチューブ4A	1,300	1,500
1600	7-304-16	ナフロンBTチューブ6A	3,200	3,600
1600	7-304-17	ナフロンBTチューブ8A	4,300	4,800
1600	7-304-18	ナフロンBTチューブ10A	5,200	5,800
1600	7-304-19	ナフロンBTチューブ12A	6,500	7,200
1600	7-304-05	ナフロンBTチューブ 4A 10m	11,900	13,000
1600	7-304-06	ナフロンBTチューブ 6A 10m	28,900	31,000
1600	7-304-07	ナフロンBTチューブ 8A 10m	38,900	41,000
1600	7-304-08	ナフロンBTチューブ 10A 10m	46,000	49,000
1600	7-304-09	ナフロンBTチューブ 12A 10m	61,000	64,000
1603	2-377-01	コイルチューブCH-4-PFA	8,000	8,800
1603	2-377-02	コイルチューブCH-6-PFA	15,000	17,000
1603	2-377-03	コイルチューブCH-8-PFA	23,000	26,000
1603	2-377-04	コイルチューブCH-10-PFA	35,000	39,000
1603	2-377-05	コイルチューブCH-12-PFA	53,000	59,000
1603	2-377-06	コイルチューブCH-1/8-PFA	10,000	11,000
1603	2-377-07	コイルチューブCH-1/4-PFA	18,000	20,000
1603	2-377-08	コイルチューブCH-3/8-PFA	36,000	40,000
1603	2-377-09	コイルチューブCH-1/2-PFA	53,000	59,000
1603	2-378-01	コイルチューブCH-4-PTFE	8,000	8,800
1603	2-378-02	コイルチューブCH-6-PTFE	15,000	17,000
1603	2-378-03	コイルチューブCH-8-PTFE	23,000	25,500
1603	2-378-04	コイルチューブCH-10-PTFE	35,000	39,000
1603	2-378-05	コイルチューブCH-12-PTFE	53,000	59,000
1603	2-378-06	コイルチューブCH-1/8-PTFE	10,000	11,000
1603	2-378-07	コイルチューブCH-1/4-PTFE	18,000	20,000
1603	2-378-08	コイルチューブCH-3/8-PTFE	36,000	40,000
1603	2-378-09	コイルチューブCH-1/2-PTFE	53,000	59,000
1606	6-587-21	タイゴンLMT-55 ACFJ00001	2,500	2,800
1606	6-587-22	タイゴンLMT-55 ACFJ00002	3,300	3,600
1606	6-587-23	タイゴンLMT-55 ACFJ00003	8,000	8,500
1606	6-587-24	タイゴンLMT-55 ACFJ00004	3,800	4,100
1606	6-587-25	タイゴンLMT-55 ACFJ00005	9,400	10,000
1606	6-587-26	タイゴンLMT-55 ACFJ00006	4,700	5,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1606	6-587-27	タイゴンLMT-55 ACFJ00007	12,800	14,000
1606	6-587-28	タイゴンLMT-55 ACFJ00009	5,800	6,100
1606	6-587-29	タイゴンLMT-55 ACFJ00010	12,700	14,000
1606	6-587-30	タイゴンLMT-55 ACFJ00011	6,500	6,800
1606	6-587-31	タイゴンLMT-55 ACFJ00012	17,000	18,000
1606	6-587-32	タイゴンLMT-55 ACFJ00013	25,100	26,000
1606	6-587-34	タイゴンLMT-55 ACFJ00016	8,500	9,000
1606	6-587-35	タイゴンLMT-55 ACFJ00017	18,900	20,000
1606	6-587-36	タイゴンLMT-55 ACFJ00022	22,700	24,000
1606	6-587-37	タイゴンLMT-55 ACFJ00023	34,000	36,000
1606	6-587-38	タイゴンLMT-55 ACFJ00027	26,500	28,000
1606	5-4006-11	タイゴンLMT-55 SCFJ00003	4,000	4,300
1606	5-4006-12	タイゴンLMT-55 SCFJ00004	6,000	6,300
1606	5-4006-13	タイゴンLMT-55 SCFJ00006	7,000	7,300
1606	5-4006-14	タイゴンLMT-55 SCFJ00009	7,400	7,700
1606	5-4006-15	タイゴンLMT-55 SCFJ00013	7,600	8,100
1606	5-4006-16	タイゴンLMT-55 SCFJ00019	11,600	13,000
1606	5-4006-17	タイゴンLMT-55 SCFJ00023	14,000	15,000
1606	5-4006-18	タイゴンLMT-55 SCFJ00028	16,700	18,000
1606	5-4006-19	タイゴンLMT-55 SCFJ00033	20,500	22,000
1606	6-6438-01	パーシロンチューブAJD00007	21,600	23,000
1606	6-6438-02	パーシロンチューブAJD00012	25,800	27,000
1606	6-6438-03	パーシロンチューブAJD00017	36,000	38,000
1606	6-6438-04	パーシロンチューブAJD00028	52,800	55,000
1606	6-6438-05	パーシロンチューブAJD00038	80,000	83,000
1606	1-7918-21	パーシロンチューブAE3001502	9,400	10,000
1606	1-7918-22	パーシロンチューブAE3001517	12,200	13,000
1606	1-7918-23	パーシロンチューブAE3001518	13,300	14,000
1606	1-7918-24	パーシロンチューブAE3001519	21,600	23,000
1606	1-7918-25	パーシロンチューブAE3001520	24,000	25,000
1606	1-7918-26	パーシロンチューブAE3001505	36,000	38,000
1606	1-7918-27	パーシロンチューブAE3001506	39,600	41,000
1606	1-7918-28	パーシロンチューブAE3001521	40,900	43,000
1606	1-7918-29	パーシロンチューブAE300003	50,000	52,000
1606	1-7918-30	パーシロンチューブAE300007	19,300	20,000
1606	1-7918-31	パーシロンチューブAE300012	24,000	25,000
1606	1-7918-32	パーシロンチューブAE300017	27,800	29,000
1606	1-7918-33	パーシロンチューブAE300022	43,400	45,000
1606	1-7918-34	パーシロンチューブAE300027	37,100	39,000
1607	1-4875-01	タイゴンチューブ3350ABW00001	15,000	16,000
1607	1-4875-02	タイゴンチューブ3350ABW00002	18,400	19,000
1607	1-4875-03	タイゴンチューブ3350ABW00003	22,800	24,000
1607	1-4875-04	タイゴンチューブ3350ABW00004	21,600	23,000
1607	1-4875-05	タイゴンチューブ3350ABW00005	27,400	29,000
1607	1-4875-06	タイゴンチューブ3350ABW00006	22,800	24,000
1607	1-4875-07	タイゴンチューブ3350ABW00007	32,900	35,000
1607	1-4875-08	タイゴンチューブ3350ABW00009	27,400	29,000
1607	1-4875-09	タイゴンチューブ3350ABW00011	29,600	31,000
1607	1-4875-10	タイゴンチューブ3350ABW00012	35,200	37,000
1607	1-4875-11	タイゴンチューブ3350ABW00013	49,800	52,000
1607	1-4875-12	タイゴンチューブ3350ABW00014	68,000	71,000
1607	1-4875-13	タイゴンチューブ3350ABW00016	36,400	38,000
1607	1-4875-14	タイゴンチューブ3350ABW00017	41,600	43,000
1607	1-4875-15	タイゴンチューブ3350ABW00018	57,800	60,000
1607	1-4875-16	タイゴンチューブ3350ABW00019	78,000	81,000
1607	1-9106-01	タイゴン3350チューブABW1S1501	30,000	31,000
1607	1-9106-02	タイゴン3350チューブABW1S1502	18,400	19,000
1607	1-9106-03	タイゴン3350チューブABW1S1517	33,600	35,000
1607	1-9106-04	タイゴン3350チューブABW1S1525	31,800	33,000
1607	1-9106-05	タイゴン3350チューブABW1S1518	29,800	31,000
1607	1-9106-06	タイゴン3350チューブABW1S1539	34,000	36,000
1607	1-9106-07	タイゴン3350チューブABW1S1540	43,200	45,000
1607	1-9106-08	タイゴン3350チューブABW1S1503	35,200	37,000
1607	1-9106-09	タイゴン3350チューブABW1S1504	40,400	42,000
1607	1-9106-10	タイゴン3350チューブABW1S1541	49,800	52,000
1607	1-9106-11	タイゴン3350チューブABW1S1542	78,000	81,000
1607	1-9106-12	タイゴン3350チューブABW1S1505	42,000	44,000
1607	1-9106-13	タイゴン3350チューブABW1S1506	52,000	54,000
1607	1-9106-14	タイゴン3350チューブABW1S1544	82,800	86,000
1607	1-9106-15	タイゴン3350チューブABW1S1507	65,600	68,000
1611	1-3987-01	TPEチューブ 374-125-2	12,200	13,000
1611	1-3987-02	TPEチューブ 374-188-2	17,000	18,000
1611	1-3987-03	TPEチューブ 374-188-3	21,700	23,000
1611	1-3987-04	TPEチューブ 374-250-2	19,500	21,000
1611	1-3987-05	TPEチューブ 374-250-3	24,000	25,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1611	1-3987-06	TPEチューブ 374-250-4	31,200	33,000
1611	1-3987-07	TPEチューブ 374-313-3	29,000	30,000
1611	1-3987-08	TPEチューブ 374-375-2	28,400	30,000
1611	1-3987-09	TPEチューブ 374-375-3	29,400	31,000
1611	1-3987-10	TPEチューブ 374-375-4	38,500	40,000
1634	6-789-01	ケックチュービングカプラー KK1535	8,300	8,700
1634	6-789-02	ケックチュービングカプラー KK6080	8,300	8,700
1643	6-655-01	ローラーランプ KT4. 5 レッド	340	360
1643	6-655-02	ローラーランプ KT-6 イエロー	560	590
1643	6-655-03	ローラーランプ KT-10 ブルー	580	610
1643	6-655-04	ローラーランプ KT-14 レッド	610	640
1660	7-359-01	ナフロンシート 1×300×300	2,100	2,200
1660	7-359-02	ナフロンシート 1×500×500	5,400	5,500
1660	7-360-01	ナフロンシート 2×300×300	4,200	4,400
1660	7-361-01	ナフロンシート 3×300×300	6,500	6,800
1660	7-361-02	ナフロンシート 3×500×500	17,000	18,000
1660	7-362-01	ナフロンシート 4×300×300	8,100	8,000
1660	7-362-02	ナフロンシート 4×500×500	22,000	23,000
1660	7-363-01	ナフロンシート 5×300×300	11,000	12,000
1660	7-363-02	ナフロンシート 5×500×500	29,000	30,000
1660	7-363-03	ナフロンシート 5×1000×1000	100,000	99,000
1660	7-364-02	ナフロンシート 10×500×500	54,000	55,000
1660	7-364-03	ナフロンシート 10×1000×1000	220,000	218,000
1660	7-358-07	ナフロンテープ 0.05×300×1	500	600
1660	7-358-08	ナフロンテープ 0.08×300×1	700	800
1660	7-358-02	ナフロンテープ 0.1×300×1	720	900
1660	7-358-09	ナフロンテープ 0.13×300×1	950	1,100
1660	7-358-10	ナフロンテープ 0.15×300×1	1,310	1,500
1660	7-358-11	ナフロンテープ 0.18×300×1	1,340	1,600
1660	7-358-03	ナフロンテープ 0.2×300×1	1,500	1,700
1660	7-358-04	ナフロンテープ 0.3×300×1	2,400	2,700
1660	7-358-12	ナフロンテープ 0.4×300×1	3,000	3,400
1660	7-358-05	ナフロンテープ 0.5×300×1	4,000	4,500
1660	7-358-13	ナフロンテープ 0.8×300×1	6,200	7,000
1660	7-358-06	ナフロンテープ 1.0×300×1	8,000	9,000
1660	7-358-01	ナフロンテープ 0.05×300×10	3,800	4,300
1660	7-358-14	ナフロンテープ 0.08×300×10	6,300	7,000
1660	7-358-15	ナフロンテープ 0.1×300×10	6,500	7,200
1660	7-358-16	ナフロンテープ 0.13×300×10	8,500	9,400
1660	7-358-17	ナフロンテープ 0.15×300×10	11,700	13,000
1660	7-358-18	ナフロンテープ 0.18×300×10	12,000	14,000
1660	7-358-19	ナフロンテープ 0.2×300×10	13,500	15,000
1660	7-358-20	ナフロンテープ 0.3×300×10	21,600	24,000
1660	7-358-21	ナフロンテープ 0.4×300×10	27,000	30,000
1660	7-358-22	ナフロンテープ 0.5×300×10	36,000	40,000
1660	7-358-23	ナフロンテープ 0.8×300×10	55,500	61,000
1660	7-358-24	ナフロンテープ 1.0×300×10	72,000	80,000
1663	3-3063-02	ポリカシートNF2000-0.4	7,400	6,400
1663	3-3063-03	ポリカシートNF2000-0.5	8,000	6,600
1663	3-3063-04	ポリカシートNF2000-0.7	9,400	6,800
1663	3-3063-05	ポリカシートNF2000-0.8	11,400	7,000
1663	3-3063-06	ポリカシートNF2000-1.0	11,800	7,200
1712	1-4797-03	アズフロガラステープGW25-013	2,300	2,500
1713	1-2707-01	ナフロンシールテープ0.1×13×5M	110	200
1713	1-2707-02	ナフロンシールテープ0.1×13×15M	330	400
1716	6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,400	3,600
1716	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,600	3,800
1719	1-1708-01	ポリイミドテープPB416-10-30	1,200	1,250
1719	1-1708-02	ポリイミドテープPB416-20-30	2,600	2,700
1738	6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	12,550	12,810
1738	6-724-02	ベンチコート 460×50m	22,300	22,700
1738	6-724-03	ベンチコート 920×50m	42,000	42,800
1738	3-6487-01	セーフマット CC616	18,700	19,500
1779	3-5904-01	静電防止用精密ドライバー273E00.	1,700	1,880
1779	3-5904-02	静電防止用精密ドライバー 273E00.	1,250	1,380
1779	3-5904-03	静電防止用精密ドライバー 273E0.	990	1,100
1779	3-5904-04	ESD静電防止用精密ドライバー273E1	1,160	1,290
1779	3-5905-01	ESD静電防止用精密ドライバー272E15	1,120	1,240
1779	3-5905-02	ESD静電防止用精密ドライバー272E20	970	1,080
1779	3-5905-03	ESD静電防止用精密ドライバー272E25	920	1,020
1779	3-5905-04	ESD静電防止用精密ドライバー272E30	850	940
1779	3-5905-05	ESD静電防止用精密ドライバー272E35	970	1,080
1779	3-5905-06	ESD静電防止用精密ドライバー272E40	1,040	1,150
1779	3-5906-01	絶縁ドライバーセット 320NJ6	8,900	9,900
1779	3-5899-01	静電防止用ドライバー302ESDPH0	7,250	8,060

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1779	3-5899-11	静電防止用ドライバー 311ESDPH0	1,330	1,480
1779	3-5899-12	静電防止用ドライバー 311ESDPH1	1,620	1,800
1779	3-5899-13	静電防止用ドライバー 311ESDPH2	2,150	2,390
1779	3-5899-14	静電防止用ドライバー 302ESDS25	1,040	1,150
1779	3-5899-15	静電防止用ドライバー 302ESDS30	1,170	1,300
1779	3-5899-16	静電防止用ドライバー 302ESDS40	1,350	1,500
1779	3-5899-17	静電防止用ドライバー 302ESDS55	2,120	2,240
1779	3-5899-18	静電防止用ドライバー 302ESDS65	2,340	2,600
1782	3-5907-01	絶縁ブライヤーセット Z9906VP3	15,000	16,800
1782	3-5907-02	絶縁ブライヤーセット Z9906VPD5	16,000	17,900
1784	2-9778-01	ガラス管カッターGTCM-030-001	2,600	2,800
1953	2-9048-03	紫外線用メガネSSUV-7726	1,800	1,900
1953	2-9048-01	紫外線用メガネSSUV-7724	1,800	1,900
1953	2-9048-05	紫外線用メガネSSUV-297	2,000	2,100
1958	8-5363-01	フェイスシールド用ブラケット B1-YE	2,000	2,100
1958	8-5363-11	交換用フェイスシールド FC-45	1,650	1,750
1961	6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	10,710	10,930
1961	6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	3,960	4,040
1961	6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	34,000	34,700
2015	2-9832-01	白衣 男性用GOCM-00S	5,800	6,400
2015	2-9832-02	白衣 男性用GOCM-00M	5,800	6,400
2015	2-9832-03	白衣 男性用GOCM-00L	5,800	6,400
2015	2-9832-04	白衣 男性用GOCM-0XL	5,800	6,400
2015	2-9832-05	白衣 男性用GOCM-XXL	5,800	6,400
2015	2-9831-01	白衣 女性用GOCW-00S	5,800	6,400
2015	2-9831-02	白衣 女性用GOCW-00M	5,800	6,400
2015	2-9831-03	白衣 女性用GOCW-00L	5,800	6,400
2015	2-9831-04	白衣 女性用GOCW-0XL	5,800	6,400
2015	2-9831-05	白衣 女性用GOCW-XXL	5,800	6,400
2047	1-3342-01	スポーツタイプ安全用キャップSM-913	1,200	1,300
2050	8-5047-01	防音イアーマフEP-106 スタンダード	1,100	1,200
2050	8-5047-02	防音イアーマフEP-107 コンパクト	2,100	2,250
2190	7-085-03	テクニクルー TX609 300枚入	4,600	4,700
2190	7-085-31	テクニクルー TX604-ST	6,850	7,000
2190	7-085-32	テクニクルー TX606-ST	6,850	7,000
2190	7-085-33	テクニクルー TX609-ST	5,000	5,300
2190	7-085-34	テクニクルー TX612-ST	5,000	5,300
2207	7-082-14	クリーンルーム専用クリーナー部品床ブラシ	10,890	13,000
2209	3-6573-01	クリーンフラットモップ モップセット	12,000	15,000
2210	3-6567-01	モップローリー CC-805-2	290,000	305,000
2223	1-3419-01	静電気対策クリップボードA4	2,400	2,500
2290	1-8490-01	ESD真空ピンセットC001-D-Y本体	16,300	18,500
2290	1-8490-02	ESD真空ピンセットC002-D-Y本体	16,300	18,500
2290	1-8490-03	ESD真空ピンセットC003-D-Y本体	18,400	20,500
2290	1-8490-11	吸着チップ No. 90	8,200	9,100
2290	1-8490-12	吸着チップ No. 91	10,200	11,500
2290	1-8490-13	吸着チップ No. 92	12,300	13,600
2290	1-8490-14	吸着チップ No. 98	15,300	17,000
2290	1-8490-15	吸着チップ No. 99	26,400	29,500
2290	1-8490-16	コイルチューブ No. 851-L	10,200	11,500
2290	1-8490-17	コイルチューブ No. 851-M	10,200	11,500
2290	1-8490-18	壁掛型スタンド No. 677	8,200	9,100
2290	1-8490-19	壁掛型スタンド No. 679	8,200	9,100
2290	1-8490-20	卓上型スタンド No. 678	10,000	11,000
2290	1-8490-21	卓上型スタンド No. 680	10,000	11,000
2290	9-1052-01	真空ピンセット F001-D-X	16,200	18,000
2290	9-1052-02	真空ピンセット F002-D-X	16,200	18,000
2290	9-1052-03	真空ピンセット F003-D-X	17,800	20,000
2290	9-1052-06	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 1	6,200	6,900
2290	9-1052-07	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 2	6,200	6,900
2290	9-1052-08	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 3	9,200	10,500
2290	9-1052-10	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 6	5,000	5,600
2290	9-1052-11	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 5	15,000	11,500
2290	9-1052-14	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 9	9,200	10,500
2290	9-1052-04	真空ピンセット用吸引軸 No. 101	4,000	4,400
2290	9-1052-05	真空ピンセット用吸引軸 No. 100	4,000	4,400
2290	9-5658-01	真空ポンプNo. 803 FV-30	36,000	39,500
2290	9-5658-02	真空ポンプNo. 804 FV-60	69,000	77,000
2292	7-152-01	真空ピンセット NOタイプ	23,500	28,500
2292	7-152-02	真空ピンセット 屈折Pタイプ 0-40	19,800	24,600
2292	7-152-03	真空ピンセット 屈折Pタイプ 40-90	19,800	24,600
2292	1-8960-01	真空ピンセットストレートST-CO. 15	2,800	3,300
2292	1-8960-02	真空ピンセット ストレートST-CO. 2	2,800	3,300
2292	1-8960-03	真空ピンセットストレートST-CO. 33	2,800	3,300
2292	1-8960-04	真空ピンセットストレートST-CO. 51	2,800	3,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2292	1-8960-05	真空ピンセットストレートST-C0. 84	2,800	3,300
2292	1-8960-06	真空ピンセットストレートST-C1. 37	2,800	3,300
2292	1-8959-01	真空ピンセット GP-A6. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-02	真空ピンセット GP-A10. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-03	真空ピンセット GP-A15. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-04	真空ピンセット GP-A20. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-05	真空ピンセット GP-B6. 0	2,800	3,300
2292	1-8959-06	真空ピンセット GP-B10. 0	2,800	3,300
2292	1-8959-07	真空ピンセット GP-B15. 0	2,800	3,300
2292	1-8959-08	真空ピンセット GP-B20. 0	2,800	3,300
2292	7-393-01	真空ピンセット用チップテフロン T-03	2,000	2,600
2292	7-393-02	真空ピンセット用チップテフロン T-04	2,000	2,600
2292	7-393-03	真空ピンセット用チップテフロン T-05	1,800	2,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2292	7-393-04	真空ピンセット用チップテフロン T-06	1,800	2,400
2292	7-393-05	真空ピンセット用チップテフロン T-07	1,800	2,400
2292	7-393-06	真空ピンセット用チップテフロン T-08	1,800	2,400
2292	7-393-07	真空ピンセット用チップテフロン T-10	1,800	2,400
2292	7-393-08	真空ピンセット用チップテフロン T-12	1,800	2,400
2292	7-393-09	真空ピンセット用チップテフロン T-15	1,800	2,400
2292	7-393-11	真空ピンセット用チップテフロン T-20	1,800	2,400
2292	7-393-12	真空ピンセット用チップテフロン T-25	1,800	2,400
2292	7-393-13	真空ピンセット用チップテフロン T-30	1,800	2,400
2292	7-393-14	真空ピンセット用チップテフロン T-35	1,800	2,400
2292	7-393-15	真空ピンセット用チップテフロン T-40	1,800	2,400
2292	7-393-16	真空ピンセット用チップテフロン T-60	2,000	2,600



- | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | <input type="checkbox"/> 東京支店 | <input type="checkbox"/> 横浜支店 | <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | <input type="checkbox"/> 札幌営業所 | <input type="checkbox"/> 仙台営業所 |
| <input type="checkbox"/> つくば営業所 | <input type="checkbox"/> 大宮営業所 | <input type="checkbox"/> 西東京営業所 | <input type="checkbox"/> 静岡営業所 | <input type="checkbox"/> 京都営業所 | |
| <input type="checkbox"/> 神戸営業所 | <input type="checkbox"/> 広島営業所 | <input type="checkbox"/> 高松営業所 | <input type="checkbox"/> 福岡営業所 | <input type="checkbox"/> 沖縄営業所 | |

価格改定表

(追加ご連絡分)

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
134	8-3962-02	とっも静かな処置車TSS-B	125,000	126,000
134	8-3962-04	とっも静かな処置車TSS-D	123,000	124,000
269	6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	560	700
269	6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	610	800
269	6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	890	1,100
269	6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,280	1,600
269	6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	4,050	5,400
269	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	5,800	8,300
269	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	9,800	12,600
269	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	13,000	18,500
269	5-4074-01	アルミナ乳鉢(角型) HD-01	4,400	5,000
269	5-4074-02	アルミナ乳鉢(角型) HD-1	12,300	13,500
269	5-4074-03	アルミナ乳鉢(角型) HD-2	18,200	20,000
269	5-4074-04	アルミナ乳鉢(角型) HD-3	24,800	27,500
269	5-4075-01	アルミナ乳棒 HD-01	2,200	2,400
269	5-4075-02	アルミナ乳棒 HD-1	5,800	6,400
269	5-4075-03	アルミナ乳棒 HD-2	8,000	8,800
269	5-4075-04	アルミナ乳棒 HD-3	9,100	10,000
276	0-2716-01	軟膏板 180×180	4,100	4,500
375	8-6343-01	消毒用エタノール500mL	2,070	2,250
439	8-6970-01	ディスボフェイスバイザーセット	2,000	2,100
439	8-6970-11	ディスボフェイスバイザー交換シールド	3,900	4,100
788	2-4632-11	リサーチプラスV 0.1-2.5μL	37,200	37,500
788	2-4632-12	リサーチプラスV 0.5-10μL	37,200	37,500
788	2-4632-18	マイクロピペット3120(ライトグレー)	37,200	37,500
788	2-4632-13	リサーチプラスV 2-20μL	36,000	37,500
788	2-4632-14	リサーチプラスV 10-100μL	36,000	37,500
788	2-4632-15	リサーチプラスV 20-200μL	36,000	37,500
788	2-4632-19	マイクロピペット3120(オレンジ)	36,000	37,500
788	2-4632-16	リサーチプラスV 100-1000μL	36,000	37,500
788	2-4632-17	リサーチプラスV 500-5000μL	37,200	37,500
788	2-4632-20	マイクロピペット3120(ライトブルー)	37,200	37,500
788	1-6855-01	ピペットマン P-2	37,300	37,000
788	1-6855-02	ピペットマン P-10	37,300	37,000
788	1-6855-07	ピペットマン P-5000	37,300	37,000
788	1-6855-08	ピペットマン P-10ml	37,300	37,000
788	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	600	650
788	1-6856-02	セーフティフィルター F161241	3,400	3,700
797	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.5cm 100入	650	670
797	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	790	810
797	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	790	810
797	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	1,030	1,060
797	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,180	1,210
797	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,700	1,740
797	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,340	2,390
797	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,510	3,580
797	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	650	670
797	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	790	810
797	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	910	930
797	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	1,030	1,060
797	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,380	1,410
797	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	2,020	2,060
797	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	2,980	3,040
797	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	4,140	4,230
797	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,180	1,210
797	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,500	1,530
797	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,920	1,960
797	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,130	2,180
797	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,660	2,720
797	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	3,940	4,020
797	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,520	5,630
797	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,670	9,870
797	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	910	930
797	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,180	1,210
797	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,380	1,410
797	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,600	1,640
797	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	2,020	2,060
797	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	2,980	3,040

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
797	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	4,140	4,230
797	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,740	5,860
800	6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,400	3,600
800	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,600	3,800
804	6-490-01	白金線ホルダー 5本セット 青	4,000	3,300
804	6-490-02	白金線ホルダー 5本セット 赤	4,000	3,300
804	6-490-03	白金線ホルダー 5本セット 黄	4,000	3,300
804	6-490-04	白金線ホルダー0.3mm保持径 緑5本入	5,000	4,200
804	1-1436-01	白金線挟 真鍮通し(上)	1,300	1,500
910	8-1833-01	頚椎固定カラー OH-002 S	1,680	1,900
910	8-1833-02	頚椎固定カラー OH-002 M	1,680	1,900
910	8-1833-03	頚椎固定カラー OH-002 L	1,680	1,900
910	8-1832-01	頚椎固定カラー OH-001 S	1,920	2,100
910	8-1832-02	頚椎固定カラー OH-001 M	1,920	2,100
910	8-1832-03	頚椎固定カラー OH-001 L	1,920	2,100
910	8-1832-04	頚椎固定カラー OH-001 XL	1,920	2,100
940	7-4341-01	ハンドサポーターNC53220	1,500	1,800
940	7-4341-02	ハンドサポーターNC53221	1,500	1,800
940	7-4341-03	ハンドサポーターNC53222	1,500	1,800
940	7-4341-04	ハンドサポーターNC53223	1,500	1,800
940	7-4341-05	ハンドサポーターNC53224	1,500	1,800
940	7-4341-06	ハンドサポーターNC53225	1,500	1,800
940	7-4341-07	ハンドサポーターNC53226	1,500	1,800
940	7-4341-08	ハンドサポーターNC53227	1,500	1,800
1013	7-1262-01	洗眼受水盆IC-190	2,200	2,300
1027	7-4546-01	メッシュトレイyofu0002	1,600	2,200
1027	7-4546-02	メッシュトレイyofu0004	1,600	2,200
1027	7-4546-03	メッシュトレイyofu0006	1,600	2,200
1027	7-4546-04	メッシュトレイyofu0008	1,600	2,200
1027	7-4546-05	メッシュトレイyofu0010	1,600	2,200
1027	7-4546-06	メッシュトレイyofu0012	1,600	2,200
1027	7-4546-07	メッシュトレイyofu0014	1,600	2,200
1027	7-4546-08	メッシュトレイyofu0016	1,600	2,200
1027	7-4546-09	メッシュトレイyofu0018	3,200	2,200
1027	7-4546-10	メッシュトレイyofu0020	2,400	3,400
1027	7-4546-11	メッシュトレイyofu0022	2,250	3,400
1032	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	145,000	157,000
1032	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	139,000	146,000
1032	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	147,000	154,000
1032	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	190,000	199,000
1032	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	226,000	236,000
1032	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	307,000	322,000
1053	1-1349-02	耳栓 ディスペンサー UD-500	7,200	7,600
1147	0-3099-17	ミリオン カブレストープU空色	2,040	2,280
1278	0-6482-01	丸カスト φ90×75	3,400	4,200
1278	0-6482-02	丸カスト φ120×90	3,500	4,400
1278	0-6482-03	丸カスト φ150×105	3,800	4,600
1278	0-467-01	丸カスト 18 φ180×120	3,800	4,800
1278	0-6482-04	丸カスト 21	6,900	8,400
1278	0-6482-05	丸カスト 24	7,000	8,800
1278	0-467-02	丸カスト 27 φ270×180	7,100	9,100
1278	0-3116-01	フィルター式ガーゼ缶丸型 180	11,500	11,800
1278	0-3116-02	フィルター式ガーゼ缶丸型 270	14,700	15,600
1305	7-1260-01	鉗子立TP-401	1,400	1,500
1305	7-1260-02	鉗子立TP-402	1,600	1,700
1305	7-1260-03	鉗子立TP-403	1,760	1,900
1308	7-1309-11	湿布缶(ステンレス製) TC-01	1,500	1,600
1308	7-1309-12	湿布缶(ステンレス製) TC-02	1,700	1,800
1308	7-1309-13	湿布缶(ステンレス製) TC-03	2,400	2,500
1308	7-1309-14	湿布缶(ステンレス製) TC-04	3,000	3,150
1308	7-1309-15	湿布缶(ステンレス製) TC-05	3,300	3,450
1337	7-1261-01	ブラシケースIC-110	15,000	16,500
1354	8-8279-01	吸水防水シート80g	1,600	1,800
1635	0-663-12	8500、8600、8700用便座	6,300	7,200
1635	0-663-13	便器椅子用バケツ	1,150	1,350

アズワン株式会社

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

(追加ご連絡分)

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
99	3-5899-01	静電防止用ドライバ302ESDHK501	7,250	8,060
99	3-5899-11	静電防止用ドライバ 311ESDPH0	1,330	1,480
99	3-5899-12	静電防止用ドライバ 311ESDPH1	1,620	1,800
99	3-5899-13	静電防止用ドライバ 311ESDPH2	2,150	2,390
99	3-5899-14	静電防止用ドライバ 302ESDS25	1,040	1,150
99	3-5899-15	静電防止用ドライバ 302ESDS30	1,170	1,300
99	3-5899-16	静電防止用ドライバ 302ESDS40	1,350	1,500
99	3-5899-17	静電防止用ドライバ 302ESDS55	2,120	2,240
99	3-5899-18	静電防止用ドライバ 302ESDS65	2,340	2,600
99	3-5904-01	静電防止用精密ドライバ273E000.	1,700	1,880

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
99	3-5904-02	静電防止用精密ドライバ 273E00.	1,250	1,380
99	3-5904-03	静電防止用精密ドライバ 273E0.	990	1,100
99	3-5904-04	ESD静電防止用精密ドライバ273E1	1,160	1,290
99	3-5905-01	ESD静電防止用精密ドライバ272E15	1,120	1,240
99	3-5905-02	ESD静電防止用精密ドライバ272E20	970	1,080
99	3-5905-03	ESD静電防止用精密ドライバ272E25	920	1,020
99	3-5905-04	ESD静電防止用精密ドライバ272E30	850	940
99	3-5905-05	ESD静電防止用精密ドライバ272E35	970	1,080
99	3-5905-06	ESD静電防止用精密ドライバ272E40	1,040	1,150



- 大阪本社
- 東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
- つくば営業所 大宮営業所 西東京営業所 静岡営業所 京都営業所
- 神戸営業所 広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

(追加ご連絡分)

ASTOOL 生産現場向け副資材カタログ2016>2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
95	3-5897-01	マイクロゲージセット SMG001M	433,000	388,000
95	3-5897-02	マイクロゲージセット SMG002M	272,000	242,000
95	3-5897-03	マイクロゲージセット SMG003M	386,000	352,000
95	3-5897-04	マイクロゲージセット SMG004M	307,000	283,000
99	3-5906-01	絶縁ドライバーセット 320NJ6	8,900	9,900
99	3-5907-01	絶縁プライヤーセット Z9906VP3	15,000	16,800
99	3-5907-02	絶縁プライヤーセット Z9906VPD5	16,000	17,900
100	3-5899-01	静電防止用ドライバ302ESDHK501	7,250	8,060
100	3-5899-11	静電防止用ドライバ 311ESDPH0	1,330	1,480
100	3-5899-12	静電防止用ドライバ 311ESDPH1	1,620	1,800
100	3-5899-13	静電防止用ドライバ 311ESDPH2	2,150	2,390
100	3-5899-14	静電防止用ドライバ 302ESDS25	1,040	1,150
100	3-5899-15	静電防止用ドライバ 302ESDS30	1,170	1,300
100	3-5899-16	静電防止用ドライバ 302ESDS40	1,350	1,500
100	3-5899-17	静電防止用ドライバ 302ESDS55	2,120	2,240
100	3-5899-18	静電防止用ドライバ 302ESDS65	2,340	2,600
100	3-5904-01	静電防止用精密ドライバ273E000.	1,700	1,880
100	3-5904-02	静電防止用精密ドライバ 273E00.	1,250	1,380
100	3-5904-03	静電防止用精密ドライバ 273E0.	990	1,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
100	3-5904-04	ESD静電防止用精密ドライバ273E1	1,160	1,290
100	3-5905-01	ESD静電防止用精密ドライバ272E15	1,120	1,240
100	3-5905-02	ESD静電防止用精密ドライバ272E20	970	1,080
100	3-5905-03	ESD静電防止用精密ドライバ272E25	920	1,020
100	3-5905-04	ESD静電防止用精密ドライバ272E30	850	940
100	3-5905-05	ESD静電防止用精密ドライバ272E35	970	1,080
100	3-5905-06	ESD静電防止用精密ドライバ272E40	1,040	1,150
101	3-5913-01	バリ取り工具 NG1003	1,380	1,720
101	3-5913-02	バリ取り工具 NG3003	2,320	2,900
101	3-5913-11	S10ブレード BS1010	2,640	3,300
101	3-5913-12	S100ステンレス用ブレードBS1018	3,120	3,900
101	3-5913-13	S20ブレード BS2010	2,640	3,300
101	3-5913-14	S30ブレード BS3010	2,640	3,300
101	3-5913-15	S35ブレード BS3510	2,640	3,300
101	3-5930-03	セラミック製バリ取り CR6000	2,150	2,680
101	3-5930-04	セラミック製バリ取り CR6100	2,150	2,680
101	3-5930-01	セラミック製バリ取り NC5100	3,950	4,930
101	3-5930-02	セラミック製バリ取り NC5200	3,950	4,930
101	3-5930-11	セラミック製バリ取り CR5500	21,440	26,800



大阪本社

東京支店

横浜支店

名古屋支店

札幌営業所

仙台営業所

つくば営業所

大宮営業所

西東京営業所

静岡営業所

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

高松営業所

福岡営業所

沖縄営業所

価格改定表

(追加ご連絡分)

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2018

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
175	0-663-12	8500、8600、8700用便座	6,300	7,200
175	0-663-13	便器椅子用バケツ	1,150	1,350
287	0-6482-01	丸カスト φ90×75	3,400	4,200
287	0-6482-02	丸カスト φ120×90	3,500	4,400
287	0-6482-03	丸カスト φ150×105	3,800	4,600
287	0-467-01	丸カスト 18 φ180×120	3,800	4,800
287	0-6482-04	丸カスト 21	6,900	8,400
287	0-6482-05	丸カスト 24	7,000	8,800
287	0-467-02	丸カスト 27 φ270×180	7,100	9,100

 **アズワン株式会社**

- 大阪本社
東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
つくば営業所 大宮営業所 西東京営業所 静岡営業所 京都営業所
神戸営業所 広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

(追加ご連絡分)

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,800	65,400
3	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,700	12,800
3	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,000	13,100
3	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,100	12,200
18	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,700	5,800
18	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	6,800	6,900
18	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,800	6,900
18	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,800	6,900
18	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,800	6,900
18	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,800	6,900
18	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,800	6,900
18	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	31,300	31,600
19	2-4222-01	エアサンブラー1.09227.0001	492,700	498,000
19	2-4222-02	エアサンブラー1.09191.0001	881,500	930,000
19	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	33,400	33,700
19	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	32,100	32,400
19	2-8645-04	培地カセット ATSMTB24	21,300	21,500
19	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	34,900	35,200
20	2-2798-01	エアサンブラーRCSハイフロータッチ	773,000	781,000
20	2-2798-12	エアサンブラー専用培地TSM	27,900	28,200
20	2-2798-14	エアサンブラー専用培地SDX	27,900	28,200
20	6-8799-11	RCS用培地 アガーstrippTC	27,900	28,200
20	6-8799-12	RCS用培地 アガーstrippYM	27,900	28,200
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,200	15,400
21	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタレット	6,100	6,200
21	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,400	12,500
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,000	12,100
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,700	10,800
21	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,300	15,500
21	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	9,900	10,000
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,200	13,300
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,300	11,400
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	48,800	49,300
21	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,600	13,700
21	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,900	12,000
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,400	34,700
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	50,300	50,800
21	6-8814-68	粉末培地 コバクシインドール試薬	6,300	6,400
21	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,500	13,600
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,200	18,400
21	6-8814-17	粉末培地ノボピオシン加mEC 14582	13,900	14,000
21	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,500	15,700
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,200	16,400
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	55,100	55,700
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,800	9,900
21	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,000	10,100
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,900	9,000
21	6-8814-40	セテナイトシスチンブイオン7709	22,800	23,000
21	6-8814-30	粉末培地セテナイト増菌ブイオン 7717	18,100	18,300
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,800	10,900
21	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,200	10,300
21	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,300	11,400
21	6-8814-38	粉末培地サルモネラブイオン 10153	14,300	14,400
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,700	19,900
21	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,100	14,200
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	21,200	21,400
21	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,800	8,900
21	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,700	5,800
21	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,700	20,900
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,600	18,800
21	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	32,100	32,400
21	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,000	19,200
21	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	26,700	27,000
21	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	21,600	21,800
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,800	13,900
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	23,200	23,400
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,000	15,200
21	6-8814-08	液状チオグリコロイト108191	10,800	10,900
21	6-8814-09	チオグリコロイトブイオン108190	12,800	12,900
21	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,500	15,700
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,300	20,500
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,300	23,500
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	25,700	26,000
21	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,800	19,000
21	6-8814-71	粉末培地フレーザーリステリア増菌ブイオン	18,500	18,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,400	14,500
21	6-8814-94	粉末培地 11781	10,200	10,300
21	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	18,100	18,300
21	6-8814-86	粉末培地 12122	11,600	11,700
21	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	32,700	33,000
21	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	40,800	41,200
21	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	27,700	28,000
21	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	28,600	28,900
21	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	25,000	25,300
21	3-3493-07	粉末培地1.10455.0500	20,900	21,100
21	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	30,300	30,600
21	61-0206-52	1.05164.0100 亜珪珪酸カリ	50,700	51,200
21	61-0196-51	1.05287.0500 XLD 寒天培	17,000	17,200
21	61-0197-96	1.05712.0500 MR-VP	46,800	47,300
21	61-0194-44	1.05394.0500 モーゼルブイヨ	13,000	13,100
21	61-0193-54	1.10275.0500 VREB (V	11,100	11,200
21	61-0200-36	1.05450.0500 普通寒天培地	25,100	25,400
21	61-0200-01	1.10282.0500 OF 基礎培地	24,100	24,300
23	3-3620-01	顆粒培地1.02449.0060	61,000	61,600
23	3-3620-02	顆粒培地1.02448.0060	20,200	20,400
23	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	8,100	8,200
23	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	8,100	8,200
23	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	33,200	33,500
23	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	23,000	23,200
23	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	20,500	20,700
35	2-5852-01	シングルパス カンピロバクター	22,800	23,000
35	2-5852-02	シングルパス E. coli O-157	21,800	22,000
35	2-5852-03	シングルパス サルモネラ	22,800	23,000
35	2-5852-11	シングルパス L. Mono	27,800	28,100
37	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	5,400	5,500
37	3-3482-01	E. coli1.13303.0001	19,700	19,900
39	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	16,000	16,500
53	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	69,800	70,500
83	6-255-04	磁製ビュレット台用 磁性台	2,700	2,900
89	2-4634-11	ビベット4920 0.1-2.5	39,800	40,800
89	2-4634-12	ビベット4920 0.5-10	39,800	40,800
89	2-4634-13	ビベット4920 2-20 ライトグレー	39,800	40,800
89	2-4634-14	ビベット4920 2-20 イエロ	39,800	40,800
89	2-4634-15	ビベット4920 10-100	39,800	40,800
89	2-4634-16	ビベット4920 20-200	39,800	40,800
89	2-4634-17	ビベット4920 30-300	39,800	40,800
89	2-4634-18	ビベット4920 100-1000	39,800	40,800
89	2-4634-19	ビベット4920 0.25-2.5ml	39,800	40,800
89	2-4634-20	ビベット4920 0.5-5ml	39,800	40,800
89	2-4634-21	ビベット4920 1-10ml	39,800	40,800
104	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	78,400	79,200
104	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	64,800	65,400
104	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,800	65,400
104	2-7557-04	滅菌済フィルターAABG047S6	73,000	73,700
104	2-7557-05	滅菌済フィルターAAWG047S6	73,000	73,700
104	2-7518-07	フィルター 白 EZSWG474	44,800	45,200
104	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	44,300	44,700
104	2-7518-03	フィルター 黒 MSP00814	44,300	44,700
104	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	44,300	44,700
104	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGG474	44,900	45,300
104	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	44,900	45,300
104	3-3442-01	デイスベンサーカーブEZCURVE01	283,000	286,000
104	3-3442-02	デイスベンサーカーブEZCURVEAC	246,000	248,000
104	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,700	12,800
104	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,000	13,100
104	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT	13,000	13,100
104	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,000	13,100
104	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,100	12,200
106	2-7520-24	マニホールDEZFITHOLD1	200,000	202,000
106	2-7520-11	マニホールDEZFITHOLD3	328,000	331,000
106	2-7520-25	マニホールDEZFITHOLD6	545,000	550,000
106	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	22,600	22,800
106	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	20,400	20,600
106	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	34,100	34,400
107	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	447,000	451,000
107	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	19,300	19,500
107	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	19,300	19,500
107	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMCO120	29,800	30,100
107	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMCO120	32,700	33,000
107	2-7521-08	ミリフレックスプラスMXSMCET24	15,200	15,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
107	2-7521-09	ミリアックスプラスMXSMCMC24	15,200	15,400
107	2-7521-10	ミリアックスプラスMXSMBPA48	30,300	30,600
107	2-7521-11	ミリアックスプラスMXSMCRA48	29,600	29,900
107	2-7521-12	ミリアックスプラスMXSMCTS48	29,400	29,700
107	2-7521-13	ミリアックスプラスMXSMCYM48	30,300	30,600
107	2-7521-14	ミリアックスプラスMXSMPIA48	31,500	31,800
107	2-7521-15	ミリアックスプラスMXSMCSD48	29,400	29,700
107	2-7521-16	ミリアックスプラスMXSMCSP48	38,400	38,800
108	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	199,000	201,000
108	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	13,700	13,800
110	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,430	8,600
110	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,330	8,500
112	2-8648-01	ペトリスライド PDMA04700	17,700	17,900
123	6-490-01	白金線ホルダー 5本セット 青	4,000	3,300
123	6-490-02	白金線ホルダー 5本セット 赤	4,000	3,300
123	6-490-03	白金線ホルダー 5本セット 黄	4,000	3,300
123	6-490-04	白金線ホルダー0.3mm保持径 緑5本入	5,000	4,200
133	6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	560	700
133	6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	610	800
133	6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	890	1,100
133	6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,280	1,600
133	6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	4,050	5,400
133	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	5,800	8,300
133	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	9,800	12,600
133	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	13,000	18,500
148	6-655-01	ローラーランプ KT4.5 レッド	340	360
148	6-655-02	ローラーランプ KT-6 イエロー	560	590
148	6-655-03	ローラーランプ KT-10 ブルー	580	610
148	6-655-04	ローラーランプ KT-14 レッド	610	640
150	6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,400	3,600
150	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,600	3,800
159	2-9832-01	白衣 男性用GOCM-00S	5,800	6,400
159	2-9832-02	白衣 男性用GOCM-00M	5,800	6,400
159	2-9832-03	白衣 男性用GOCM-00L	5,800	6,400
159	2-9832-04	白衣 男性用GOCM-0XL	5,800	6,400
159	2-9832-05	白衣 男性用GOCM-XXL	5,800	6,400
159	2-9831-01	白衣 女性用GOCW-00S	5,800	6,400
159	2-9831-02	白衣 女性用GOCW-00M	5,800	6,400
159	2-9831-03	白衣 女性用GOCW-00L	5,800	6,400
159	2-9831-04	白衣 女性用GOCW-0XL	5,800	6,400
159	2-9831-05	白衣 女性用GOCW-XXL	5,800	6,400
214	1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1.0-11.0	2,500	2,700
214	1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1.0-14.0	2,500	2,700
214	1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5	2,500	2,700
214	1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0	2,500	2,700
214	1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.5-9.0	2,500	2,700
214	1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0	2,500	2,700
214	1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7	2,500	2,700
214	1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0	2,500	2,700
214	1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0	2,500	2,700
214	1-8508-10	スタンダードpH試験紙12.0-14.0	2,500	2,700
214	1-8508-11	スタンダードpH試験紙TRIBOX 3入	6,400	6,700
214	2-349-12	pH試験紙 1.0-11.0 詰替用	3,800	4,000
214	2-349-13	pH試験紙 1.0-14.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-13	S・pH試験紙 0.5-5.5 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-14	S・pH試験紙 4.0-7.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-15	S・pH試験紙 5.5-9.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-16	S・pH試験紙 6.4-8.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-17	S・pH試験紙 7.2-9.7 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-19	S・pH試験紙9.0-13.0 詰替用	3,800	4,000
217	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,200	9,300
217	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,200	7,300
217	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	14,200	15,000
217	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,800	5,900
217	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,800	5,900
217	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	4,400	5,100
217	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,200	10,300
217	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	3,800	4,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
217	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,300	8,800
217	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	10,800	12,900
217	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	9,900	10,000
217	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,400	7,500
217	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,500	4,900
217	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	8,400	9,800
221	2-5855-01	リフレクトクアント 16892-1M	14,500	14,600
221	2-5855-02	リフレクトクアント 16899-1M	14,500	14,600
221	2-5855-03	リフレクトクアント 16977-1M	14,300	14,400
221	2-5855-04	リフレクトクアント 16981-1M	6,400	6,500
221	2-5855-06	リフレクトクアント 16993-1M	15,400	15,600
221	2-5855-07	リフレクトクアント 16896-1M	13,200	13,300
221	2-5855-10	リフレクトクアント 16989-1M	13,200	13,300
221	2-5855-11	リフレクトクアント 16732-1M	9,000	12,700
221	2-5855-12	リフレクトクアント 16975-1M	6,400	6,500
221	2-5855-13	リフレクトクアント 16976-1M	6,400	6,500
221	2-5855-14	リフレクトクアント 16974-1M	6,400	6,500
221	2-5855-15	リフレクトクアント 16731-1M	6,800	8,300
221	2-5855-16	リフレクトクアント 16894-1M	7,900	8,800
221	2-5855-17	リフレクトクアント 16996-1M	6,400	6,500
221	2-5855-20	リフレクトクアント 16978-1M	10,700	10,800
221	2-5855-21	リフレクトクアント 16978-1M	6,400	6,500
221	2-5855-23	リフレクトクアント 16720-1M	8,000	8,100
221	2-5855-24	リフレクトクアント 16982-1M	6,400	6,500
221	2-5855-25	リフレクトクアント 16983-1M	6,600	7,000
221	2-5855-30	リフレクトクアント 16995-1M	6,400	6,500
221	2-5855-31	リフレクトクアント 16971-1M	6,400	6,500
221	2-5855-32	リフレクトクアント 16973-1M	6,400	6,500
221	2-5855-35	リフレクトクアント 16136-1M	28,700	34,800
221	2-5855-37	リフレクトクアント 16124-1M	6,600	8,000
221	2-5855-38	リフレクトクアント 16125-1M	8,000	8,100
221	2-5855-40	リフレクトクアント 16127-1M	16,500	16,700
221	2-5855-41	リフレクトクアント 16128-1M	16,500	17,500
221	2-5855-44	リフレクトクアント 16992-1M	11,800	11,900
221	1-8523-02	RQデータ 16998-1M	58,800	59,400
221	1-8523-03	RQリキャリブレーション16954-1M	6,300	6,400
221	1-8523-04	RQストリップアダプター16953-1M	6,300	6,400
224	6-7944-01	溶存酸素計 DO-5509	65,800	38,000
240	2-4245-11	テストキット 1.14560.0001	12,400	12,500
240	2-4245-12	テストキット 1.01796.0001	12,400	12,500
240	2-4245-13	テストキット 1.14547.0001	12,500	12,600
240	2-4245-14	テストキット 1.00609.0001	12,500	12,600
240	2-4245-15	テストキット 1.00594.0001	13,100	13,200
240	2-4245-16	テストキット 1.14739.0001	12,500	12,600
240	2-4245-17	テストキット 1.14558.0001	12,500	12,600
240	2-4245-18	テストキット 1.14544.0001	12,500	12,600
240	2-4245-19	テストキット 1.14559.0001	12,500	12,600
240	2-4245-20	テストキット 1.14730.0001	11,800	11,900
240	2-4245-22	テストキット 1.01764.0001	16,400	16,600
240	2-4245-23	テストキット 1.01787.0001	16,400	16,600
240	2-4245-24	テストキット 1.14834.0001	13,700	13,800
240	2-4245-25	テストキット 1.14731.0001	15,700	15,900
240	2-4245-26	テストキット 1.14562.0001	16,600	16,800
240	2-4245-27	テストキット 1.00615.0001	16,600	16,800
240	2-4245-28	テストキット 1.14552.0001	14,300	14,400
240	2-4245-29	テストキット 1.14563.0001	14,000	14,100
240	2-4245-30	テストキット 1.14764.0001	14,000	14,100
240	2-4245-31	テストキット 1.00614.0001	14,000	14,100
240	2-4245-32	テストキット 1.00613.0001	16,300	16,500
240	2-4245-33	テストキット 1.14763.0001	16,300	16,500
240	2-4245-34	テストキット 1.14549.0001	12,900	13,000
240	2-4245-35	テストキット 1.14553.0001	13,100	13,200
240	2-4245-36	テストキット 1.00809.0001	12,900	13,000
240	2-4245-37	テストキット 1.14543.0001	14,200	14,300
240	2-4245-38	テストキット 1.14729.0001	14,200	14,300
240	2-4245-39	テストキット 1.14546.0001	13,300	13,400
240	2-4245-40	テストキット 1.00616.0001	13,300	13,400
260	2-4197-01	分光色彩計RM200QC	198,000	238,000

アズワン株式会社

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所