

# カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ						品番	商品名	項目	内 容			
総合SANQ	ナビス	設備	プロセス	Bio	SF				誤	正		
64						1-7247-11	専用ドライバス 74300-706	仕様	専用ドライバス(4φ)	専用ドライバス(6φ)		
191						1-312-06-07	ハンドホットプレス	仕様 追記	ストローク:HP-1/25mm,HP-2D/0~25mm 脚注:※上下の熱板同士は接触しません。※別売の金型をセットして使用して下さい。	上下熱板の距離:38~63mm(ストローク:25mm)		
689		224				2-721-01-02	流し台FS-W	仕様	槽内寸法:FS-W900-430/820×460×170mm, FS-W1200-430/1120×460×170mm	FS-W900-430/820×460×220mm, FS-W1200-430/1120×460×220mm		
770	231	314			137	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	型番	1321パッケージ	1320パッケージ		
						2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	型番	1369パッケージ	1368パッケージ		
1006						2-9055-01-02	極細ディスポチップ	キャプション	キャプションが逆です。正しくは、右側:19G-100、左側:21G-100です。			
1534						2-309-01	ジョイントシートJIS10K-10A	仕様	内径×外径(φmm):65×90	18×53		
						2-309-02	ジョイントシートJIS10K-15A	仕様	内径×外径(φmm):70×95	22×58		
						2-309-03	ジョイントシートJIS10K-20A	仕様	内径×外径(φmm):75×100	28×63		
						2-309-04	ジョイントシートJIS10K-25A	仕様	内径×外径(φmm):90×125	35×74		
						2-309-05	ジョイントシートJIS10K-32A	仕様	内径×外径(φmm):100×135	43×84		
						2-309-06	ジョイントシートJIS10K-40A	仕様	内径×外径(φmm):105×140	49×89		
						2-309-07	ジョイントシートJIS10K-50A	仕様	内径×外径(φmm):120×155	61×104		
						2-309-08	ジョイントシートJIS10K-65A	仕様	内径×外径(φmm):140×175	84×124		
						2-309-09	ジョイントシートJIS10K-80A	仕様	内径×外径(φmm):150×185	80×134		
						2-309-10	ジョイントシートJIS10K-100A	仕様	内径×外径(φmm):175×210	115×159		
	524					7-1171-01~03	ポケット診断セット	キャプション	キャプションが逆です。正しくは、左側:検眼鏡、右側:検眼鏡です。			
	762					8-6979-01	電動昇降リハビリテーブルET-800R	削除	仕様:コート用フック付き			
	807					8-8270-01-02	カラフル注射台GS	削除	仕様:組み立て式			
	809					8-8271-01-02	カラフル上肢台GL	削除	仕様:組み立て式			
	1107					8-6506-01	クリーニングホルダー額用COOL	キャプション	左上画像のキャプション:額用	額用		
	1314					8-8473-02-03	ソフトガーゼ寝間着男性用 紺	価格				
						8-8474-01~03	ソフトガーゼ寝間着女性用	価格	¥4,800	¥4,100		
	172					3-3740-03-04	中央実験台SGOA	写真	※カタログ掲載画像は誤りです。正しくは、Jus-Tisをご覧ください。			
						3-3741-03-04	中央実験台SGOA	写真				
						3-3742-03~05	中央実験台SGOB	写真				
						3-3743-03~05	中央実験台SGOB	写真				
						3-3746-03-04	中央実験台SGOD	写真				
	173					3-3747-03-04	中央実験台SGOD	写真	※カタログ掲載画像は誤りです。正しくは、Jus-Tisをご覧ください。			
						3-3748-03-04	中央実験台SGOE	写真				
						3-3749-03-04	中央実験台SGOE	写真				
						3-3750-03-04	中央実験台SGOF	写真				
						3-3751-03-04	中央実験台SGOF	写真				
						3-3752-03-04	中央実験台SGOG	写真				
						3-3753-03-04	中央実験台SGOG	写真				
						3-3754-03~05	中央実験台SGOH	写真				
						3-3755-03~05	中央実験台SGOH	写真				
						3-3756-03~05	中央実験台SGOI	写真				
	174					3-3757-03~05	中央実験台SGOI	写真	※カタログ掲載画像は誤りです。正しくは、Jus-Tisをご覧ください。			
						3-3758-03~05	中央実験台SGOJ	写真				
						3-3759-03~05	中央実験台SGOJ	写真				
						3-3760-03~05	中央実験台SGOK	写真				
						3-3761-03~05	中央実験台SGOK	写真				
						2-2760-01	コロニーカウンター-PSF-1000	仕様			カメラ:PSF-1000/CMOSカラー(130万画素)	PSF-1000/CMOSカラー(300万画素)
						2-2760-01~03	コロニーカウンター-PSF	仕様			対応OS:WindowsXP/7、セット内容:11インチモニター	対応OS:Windows7/8/10、セット内容:21.5インチモニター
		237				3-3421-01~03	アズビエアポリエステルワイパーII	仕様	吸水性:350ml/m <sup>2</sup>	≥280ml/m <sup>2</sup>		