

# カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ		品番	商品名	項目	内 容	
総合SANQ	ナビス				誤	正
93		2-937-01~03	精密冷却水循環装置	脚注	※循環液は水、エチルアルコールをご使用ください。	※循環液は水(5~90℃)、エチレングリコール溶液(-5~60℃)、エタノール溶液(-20~5℃)をご使用ください。
506		2-9544-02	分光放射照度計MK350Advanced	仕様	測定項目:70~70000lx	20~70000lx
723		2-821-01	ステンレストレーラックSTR-O	仕様	サイズ:295×336×360mm	313×370×433mm
		2-821-02	ステンレストレーラックSTR-KD	仕様	サイズ:325×360×375mm	363×394×433mm
1136		1-2901-02	アズラボ 標準石英セルQ-44	特長	接着剤不使用です。	接着剤不使用です(Q-24、Q-44を除く)。
1780		1-9206-07	スカイマスク用直結型小型吸引缶G38S1	仕様	有機ガス用エゴ吸引缶(防塵フィルター付き)	有機ガス用吸引缶(防塵フィルター付き)
69		0-6633-01	カルテワゴン CW-40H-A 40冊用	仕様	幅×奥行×高さ:670×320×970mm	約668×320×920mm
		0-6633-02	カルテワゴン CW-60H-A 60冊用	仕様	幅×奥行×高さ:950×320×970mm	約982×320×920mm
		0-6633-03	カルテワゴンCW-30H-A	仕様	幅×奥行×高さ:540×320×970mm	約510×320×920mm
226		0-8175-01~04	A点眼容器 5ccセット	仕様	入数:1箱(25個/袋×4袋入)	1箱(100個入)
		0-8176-01~04	A点眼容器 10ccセット	仕様	入数:1箱(25個/袋×4袋入)	1箱(100個入)
		0-8177-01~04	A点眼容器 キャップ	仕様	入数:1箱(25個/袋×4袋入)	1箱(100個入)
		0-8178-01~03	A点眼容器	仕様	入数:1箱(25個/袋×4袋入)	1箱(100個入)
355		7-1328-01	注射針安全ディスポーザーCCT1002M	削除	脚注:本体にシリコンカバーは付属していません。	
				追記	付属品:本体、ニードル回収箱・フタ×各1個、インレット、シリコンカバー	
372		0-7628-12	まもって寝 0640 小児用	写真	生地柄:宇宙柄	<ま柄
377		8-8945-23	まもっ茶手抜管防止ミトンTMK-SBL3	写真	生地柄:宇宙柄	<ま柄
378		0-1638-63	抜管防止手袋 小ブルー-2	写真	生地柄:宇宙柄	<ま柄
414		8-7058-01	電動診察台EX-SD6	型番	EX-SD6	EX-SD6P
775		7-1302-01~03	鼻鏡 ベックマン	商品名	ベックマン	和辻式
1186		8-1401-01	歩行補助器 アルコー6型W	削除	特長:コンパクトに折りたたみでき、収納に便利です。	