

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ				品番	商品名	項目	内容	
総合SANQ	ナビス	設備	素材				誤	正
70				2-7744-11	アルミブロックAB-96PLT	特長	AB-96PLTはスカート付きPCRプレート用です。	AB-96PLTはスカート付きPCRプレートに対応しています。
74				1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	仕様	炉内寸法:120×170×100mm	120×155×100mm
				1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	仕様	炉内寸法:170×150×170mm	170×170×150mm
				1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	仕様	炉内寸法:120×170×100mm	120×155×100mm
				1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	仕様	炉内寸法:170×150×170mm	170×170×150mm
75				1-1646-01	プログラム電気炉 SMF-1	仕様	炉内寸法:120×175×100mm	120×155×100mm
				1-1646-02	プログラム電気炉 SMF-2	仕様	炉内寸法:165×170×150mm	170×170×150mm
77				1-6033-13	高性能マッフル炉 HPM-2N	仕様	炉内寸法:260×260×260mm	260×275×260mm
78				1-5925-03	ガス置換マッフル炉 HPM-2G	仕様	炉内寸法:260×260×260mm	260×275×260mm
207				1-6016-11	ピストン・乳鉢スターラー MMPS-T1	写真	カタログ掲載写真に誤りがあります。詳細はJus-tisをご覧ください。	
605				1-8590-01~04	位相差顕微鏡	仕様	対物レンズ:Uプランアクロマート位相差 4×・10×・S20×・S40×・S100×(oil)	Uプランアクロマート位相差10×・S20×・S40×・S100×(oil)
625				2-7768-01	LED表面キズ検査照明BARLIGHTII	仕様	照度:2400lx	2600lx(150mmにて)
633				2-3090-14・15	LED照明拡大鏡SKKL-B型	仕様	レンズ径:φ85mm	φ90mm
				2-3091-14・15	LED照明拡大鏡ENVL-B型	仕様	レンズ径:φ85mm	φ90mm
				2-3094-14・15	LED照明拡大鏡SKKL-F型	仕様	レンズ径:φ85mm	φ90mm
				2-3095-14・15	LED照明拡大鏡ENVL-F型	仕様	レンズ径:φ85mm	φ90mm
				2-3096-04・05	照明拡大鏡交換用レンズ	仕様	レンズ径:φ85mm	φ90mm
682				2-954-01	回転台RT30-05F	仕様	サイズ:φ300×30mm	φ300×33mm
				2-954-02	回転台RT40-05F	仕様	サイズ:φ400×30mm	φ400×33mm
				2-954-03・04	回転台RT60	仕様	サイズ:φ600×30mm	φ600×34mm
720		264	3-060-01・11・12	薬品庫 SH型	仕様	最大収納数:500ml×192本	500ml×250本	
762				3-3018-11	マルチドラフトMD-1N	仕様	材質:本体/ボンデ鋼板(耐薬品塗装)	SPCC(カチオン電着塗装)
784				1-1849-01・02	グローブボックス用手袋 GBS	仕様	厚み:0.85mm	1.0mm
816				1-042-11	カートリッジ式シリカゲルI型	写真	カタログ掲載写真に誤りがあります。詳細はJus-tisをご覧ください。	
				1-5001-11	カートリッジ式シリカゲルII型	写真	カタログ掲載写真に誤りがあります。詳細はJus-tisをご覧ください。	
827				2-931-01~04	成形真空デシケーターRVD	仕様	真空バルブ径:外径約φ11mm	φ10mm
1041				1-6504-01	小解剖セット 6点セット	仕様	セット内容:メス尖刃刀(材質/SK鋼)	メス円刃刀(材質/ステンレス(SUS420))
1042				2-5327-02	小動物解剖セット 小	仕様	材質:メス円刃刀/SK鋼、その他/ステンレス(SUS420-J2)	メス円刃刀/ステンレス(SUS420)、その他/ステンレス(SUS420-J2)
1047				2-528-01~04	NO2有鉤ピンセット 直型	仕様	材質:ステンレス(SUS420-J2)	ステンレス(SUS304)
				2-529-03	NO3先細無鉤ピンセット 180	仕様	材質:ステンレス(SUS420-J2)	ステンレス(SUS304)
				2-531-03~05	NO5先細有鉤ピンセット	仕様	材質:ステンレス(SUS420-J2)	ステンレス(SUS304)
1048				2-530-04	先細先曲ピンセット TH-4C(130)	仕様	材質:ステンレス(SUS420-J2)	ステンレス(SUS304)
1101				2-8387-01	マニフォールド BioVac 321	仕様	チューブ接続部外径:φ11mm ゴム管サイズ:上径φ40.7(下径φ33.5)×高さ25.8mm	チューブ接続部外径:φ8mm ゴム管サイズ:上径φ42(下径φ35)×高さ26mm
1139				1-6772-01・02	石英セル	仕様	サイズ:12.7×12.7×45mm	12.5×12.5×45mm
1286				1-3833-01	ワンタッチ給油栓MWC-40BSR	写真	カタログ掲載写真が上下逆です。正しくは白色のパッキンが上向きになります。	
				1-3834-03	ワンタッチ給油栓MWC-50BSY	写真	カタログ掲載写真が上下逆です。正しくは白色のパッキンが上向きになります。	
				1-3835-11	ワンタッチ給油栓MWC-40SUS	写真	カタログ掲載写真に誤りがあります。詳細はJus-tisをご覧ください。	
1381				2-7743-02・04	遠沈管 50ml	仕様	最大RCF:21278RCF	20000RCF
1661	975			1-2160-01	超音波洗浄器 ASU-2	仕様	ヒーター容量:50W	40W
				1-2160-02	超音波洗浄器 ASU-3	仕様	ヒーター容量:80W	70W
				1-2160-03	超音波洗浄器 ASU-6	仕様	ヒーター容量:160W	100W
				1-2160-04	超音波洗浄器 ASU-10	仕様	ヒーター容量:210W	150W
				1-2160-05	超音波洗浄器 ASU-20	仕様	ヒーター容量:300W	200W
				1-2161-01	超音波洗浄器 ASU-2D	仕様	ヒーター容量:50W	40W
				1-2161-02	超音波洗浄器 ASU-3D	仕様	ヒーター容量:80W	70W
				1-2161-03	超音波洗浄器 ASU-6D	仕様	ヒーター容量:160W	100W
				1-2161-04	超音波洗浄器 ASU-10D	仕様	ヒーター容量:210W	150W
				1-2161-05	超音波洗浄器 ASU-20D	仕様	ヒーター容量:300W	200W
				1-2162-01	超音波洗浄器 ASU-2M	仕様	ヒーター容量:50W	40W
				1-2162-02	超音波洗浄器 ASU-3M	仕様	ヒーター容量:80W	70W
				1-2162-03	超音波洗浄器 ASU-6M	仕様	ヒーター容量:160W	100W
				1-2162-04	超音波洗浄器 ASU-10M	仕様	ヒーター容量:210W	150W
				1-2162-05	超音波洗浄器 ASU-20M	仕様	ヒーター容量:300W	200W
1685				6-8135-01	ワイヤーブラシ直柄型 2行 B-1012	仕様	全長×幅×毛付:260×19×95mm	255×18×95mm
1701				7-4026-11	熱風器具保管庫 MSS-4M-S	型番	MSS-4M-S	MSS-4B-S
				7-4026-12	熱風器具保管庫 MSS-5M-S	型番	MSS-5M-S	MSS-5B-S
1790				2-9045-05	ラップ型保護メガネSS-6001	写真	カタログ掲載写真のキャプションが逆です。正しくは、右下商品写真がSS-6001です。	
				2-9045-06	ラップ型保護メガネSS-7043	写真	カタログ掲載写真のキャプションが逆です。正しくは、左下商品写真がSS-7043です。	
1913				3-1529-01・02・11・12	消音パネルユニットSPU	削除	減衰特性:100dB→85dB	
1940				1-9268-01・02	パーティクルカウンター	特長	ディスプレイは、96.5mmの見やすい タッチスクリーンです。	ディスプレイは、88.9mmの見やすい カラータッチスクリーンです。
				1-9268-02	パーティクルカウンター 5016	仕様	標準測定粒径:5016/0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0μm	5016/0.5・0.7・1.0・3.0・5.0・10.0μm
2079				1-8747-01	導電キャビネットA CWA6-309H	写真	カタログ掲載写真に誤りがあります。本体は白色ではなく灰色です。	
				1-8747-01	導電キャビネットA CWA6-309H	価格表	外寸法:520×264×309mm、内寸法:240×140×80mm	外寸法:532×265×310mm、内寸法:246×144×77mm
2106				1-1760-02	粘着式ピンセット MT-4400	仕様	適応寸法:φ0.23~1.0mm	φ0.25~1.0mm
	379			8-8500-01	手首・肘固定ホルダー 624117301	仕様	サイズ:230×190mm	330×190mm
		202		3-4190-01~08	サイド実験台HSOD	型番	型番「HSOD～」ではなく、正しくは「HTOD～」です。	
		13		3-2574-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.10mm	±0.15mm
				3-2709-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.08mm	±0.11mm
				3-2710-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.08mm	±0.11mm
				3-2711-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.08mm	±0.11mm
				3-2712-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.10mm	±0.11mm
				3-2713-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.10mm	±0.11mm
				3-2714-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.10mm	±0.11mm
				3-2715-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.10mm	±0.15mm
				3-2716-01~10	アルミ丸棒MRAL5	仕様	外径公差:±0.10mm	±0.15mm