

取扱中止のお知らせ

平成28年4月30日現在

掲載カタログ					品番	商品名	代替品
総合SANQ	ナビス	プロセス	素材	AP			
322					1-9070-08	キャリングケース 77256-01	
428					2-9836-06	特殊pH電極MCF-40	
431					1-5100-06	pH電極InLab PurePro	*
431					1-8510-12	電極 InLab4135G/10m	*
494					2-9736-01	シングルガス検知器CO	
494					2-9736-02	シングルガス検知器CO・高濃度	
494					2-9736-03	シングルガス検知器H2S	
494					2-9736-05	シングルガス検知器NH3	
494					2-9736-07	シングルガス検知器ClO2	
494					2-9736-08	シングルガス検知器HCN	
494					2-9736-09	シングルガス検知器NO	
494					2-9736-10	シングルガス検知器NO2	
494					2-9736-11	シングルガス検知器PH3	
575					2-6144-01	ハロゲン水分計 MB45	
575					2-6144-02	ハロゲン水分計 MB35	
924					2-7121-09	凍結歪粘着ラベルBMP71	*
1054					8-5811-05	スライドガラス 0704007	
1147	189				1-5287-01	テクスチャーアナライザーCT3-100	
1147	189				1-5287-02	テクスチャーアナライザーCT3-1000	
1147	189				1-5287-03	テクスチャーアナライザーCT3-1500	
1147	189				1-5287-04	テクスチャーアナライザーCT3-4500	
1147	189				1-5287-05	テクスチャーアナライザーCT3-10kg	
1147	189				1-5287-06	テクスチャーアナライザーCT3-25kg	
1147	189				1-5287-07	テクスチャーアナライザーCT3-50kg	
1147	189				1-5287-11	テクスチャーアナライザー操作解析ソフト	
1147	189				1-5287-12	テクスチャーアナライザTA-RT-KIT	
1147	189				1-5287-13	テクスチャーアナライザーTA-44	
1582					8-233-02	フィラメントテープ 898 18mm	*
1628					8-017-13	延長コード SH15101BK	
1644					1-9144-02	テブラ SR3900P	*
2007					2-4231-01	スーパーボレックス JLWSE 6インチ	*

掲載カタログ					品番	商品名	代替品
総合SANQ	ナビス	プロセス	素材	AP			
2007					2-4231-02	スーパーボレックス JLWSE 9インチ	*
2007					2-4232-01	マイクロシールHA 6インチ	*
2007					2-4232-02	マイクロシールHA 9インチ	*
2009		210		66	2-4230-02	無菌性証明ワイパー キャブシュアVP	
2009					2-4233-01	マイクロシールHAGly線減菌9インチ	*
2009					2-4233-02	スーパーボレックスGI γ線減菌9インチ	*
2009					2-4233-03	スーパーソープIIGI γ線減菌9インチ	*
2028					2-2169-11	モップ用ワイパー Durx670 小	
2028					2-2169-13	モップ用ワイパーMSスーパーソープ 小	
2036					2-2168-01	オートクレーブ可能クリーンペーパー	*
	337				8-8287-01	手術用ゴム手袋OM-100-6.0号	*
	337				8-8287-02	手術用ゴム手袋OM-100-6.5号	*
	337				8-8287-03	手術用ゴム手袋OM-100-7.0号	*
	337				8-8287-04	手術用ゴム手袋OM-100-7.5号	*
	337				8-8287-05	手術用ゴム手袋OM-100-8.0号	*
	496				8-4521-01	電子血圧計UA-782C	
	746				8-9788-01	スチームフットスパEH2861P-A 青	
	792				0-1730-12	放射線防護用前掛 VAO-M 0.35	
	792				0-1730-13	放射線防護用前掛 VAO-M 0.5	
	792				0-1730-15	放射線防護用前掛 VAO-L 0.35	
	792				0-1730-16	放射線防護用前掛 VAO-L 0.5	
	792				0-1730-17	放射線防護用前掛 VAO-LL 0.25	
	792				0-1730-18	放射線防護用前掛 VAO-LL 0.35	
	792				0-1730-19	放射線防護用前掛 VAO-LL 0.5	
	1146				8-6673-01	細菌カウンタDU-AA01NP-H	
	1146				8-6673-11	細菌カウンタDU-AC02NP-H	
	1357				0-8661-01	メッシュサンダル 8006 ホワイト S	
	1357				0-8663-02	メッシュサンダル 8006 ブルー M	
			155		3-1958-05	高温用耐火繊維1600バルク-5	*
			164		3-2194-01	オレンジワックス	