

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ			品番	商品名	項目	内 容		
総合SANQ	ナビス	素材				誤	正	
198	63		6-552-01	磁製ボールミル 90mm	追記	外径×高さ:φ105×140mm		
			6-552-01	磁製ボールミル 90mm	価格表	容量:300ml	全容量:0.45l	
			6-552-02	磁製ボールミル 120mm	追記	外径×高さ:φ130×180mm		
			6-552-02	磁製ボールミル 120mm	価格表	容量:900ml	全容量:0.9l	
			6-552-03	磁製ボールミル 150mm	追記	外径×高さ:φ150×215mm		
			6-552-03	磁製ボールミル 150mm	価格表	容量:1600ml	全容量:1.5l	
			6-552-04	磁製ボールミル 180mm	追記	外径×高さ:φ185×245mm		
			6-552-04	磁製ボールミル 180mm	価格表	容量:3000ml	全容量:2.8l	
			6-552-05	磁製ボールミル 210mm	追記	外径×高さ:φ215×280mm		
			6-552-05	磁製ボールミル 210mm	価格表	容量:5000ml	全容量:4.8l	
			6-552-06	磁製ボールミル 240mm	追記	外径×高さ:φ240×310mm		
			6-552-06	磁製ボールミル 240mm	価格表	容量:7800ml	全容量:7l	
			6-552-07	磁製ボールミル 300mm	追記	外径×高さ:φ300×375mm		
			6-552-07	磁製ボールミル 300mm	価格表	容量:15000ml	全容量:15l	
			6-552-08	磁製ボールミル 360mm	追記	外径×高さ:φ360×445mm		
			6-552-08	磁製ボールミル 360mm	価格表	容量:23000ml	全容量:26l	
543			2-9187-11	デジタルインジケータKSM801-I-N	型番	KSM801-I-N	KSM801-I-I-N	
1531	136		2-9571-01~04	メッシュカーボン	価格表	材質:カーボン	ポリエステル(カーボンコーティング)	
1589			1-9975-01~03	不織布ワイパー	仕様	材質:レーヨン100%	レーヨン70%・ポリエステル30%	
1789			2-9812-01	保護めがねSF201AF	仕様	重量:23g	18g	
1986			1-6370-01~03	クリーンシューズカバー FC600C	商品名	クリーンシューズカバー	ソックスカバー	
			6-7564-01~03	クリーンシューズカバー	商品名	クリーンシューズカバー	ソックスカバー	
	493		8-4894-03	血圧計 上腕式CHU552-BK	型番	CHU552-BK	CH552-BK	
	520		0-6369-01	ポケットスコープ検眼耳鏡セット92821	特長	<耳鏡>2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡と喉頭イルミネーターの2つの機能を備えています。	<耳鏡>2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡を備えています。	
			0-6372-01	ポケットスコープ耳鏡 22821	特長	<耳鏡>2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡と喉頭イルミネーターの2つの機能を備えています。	<耳鏡>2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡を備えています。	

総合…研究用総合機器カタログ2015/SANQ…サンクアスト産業用研究機器2015/ナビス…ナビス看護医療用品総合カタログNo.50000/素材…研究用素材・材料&フッ素樹脂2015-2016

＝「サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016>2017」訂正のお知らせ＝

5月13日に発刊いたしました「サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016>2017」におきまして一部掲載事項に誤りがございました。誠に恐縮ではございますが、訂正の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

掲載ページ	品番	商品名	項目	誤	正	代替品
79	3-5279-15	インジケータ3-61002G	取扱中止	—	—	*
83	6-279-03~22	ホールピペットスーパーグレード	サブ品名	削除:全量ピペット		
	1-8651-03~22	ホールピペット カスタムA	サブ品名	削除:全量ピペット		
109	2-945-01-02	マルチドライポンプMP	仕様	到達圧力:0.08MPa	到達圧力:-0.08MPa	
	2-945-01	マルチドライポンプMP-30	仕様	サイズ:210×160×235mm	サイズ:230×180×265mm	
	2-945-02	マルチドライポンプMP-60	仕様	サイズ:300×160×235mm	サイズ:310×200×240mm	
145	6-531-06・14・15	ステンレス製ピンセット 300mm	仕様	材質:ステンレス(SUS410)	材質:ステンレス(SUS430)	
153	5-5378-11	アイワイブ ステンレスケース 300	入数	ワイブ1袋収納可能	アイワイブシリーズ1袋収納可能	
207	2-8989-01	デジタル食用油テスター	型番	0563・2700	0563・2750	
277	2-6312-01	ステンレス製鏡 LKSF-3545K	型番	LKSF-3545K	LKSF-3545	
	2-6312-02	ステンレス製鏡 LKSF-4560K	型番	LKSF-4560K	LKSF-4560	
	2-6312-03	ステンレス製鏡 LKSF-4590K	型番	LKSF-4590K	LKSF-4590	
397	1-4697-04	ハイバック	仕様	外寸法:232×167×58	外寸法:226×162×58mm	
412	6-600-01-02	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):1.1MPa	最高使用圧力(at20℃):1.1(1.5)MPa	
	6-600-03-04	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):1.1MPa	最高使用圧力(at20℃):1.1(1.4)MPa	
	6-600-07	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):0.8MPa	最高使用圧力(at20℃):0.8(1.0)MPa	
	6-600-08	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):0.7MPa	最高使用圧力(at20℃):0.7(1.0)MPa	
	6-600-09	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):0.6MPa	最高使用圧力(at20℃):0.6(0.7)MPa	
	6-600-10	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):0.5MPa	最高使用圧力(at20℃):0.5(0.6)MPa	
	6-600-11	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):0.4MPa	最高使用圧力(at20℃):0.4(0.6)MPa	
	6-600-12	テトロンブレードホース	仕様	最高使用圧力(at20℃):0.3MPa	最高使用圧力(at20℃):0.3(0.6)MPa	
	6-600-01~04-07~12	テトロンブレードホース	追記	脚注:※最高使用圧力について、()内は西日本仕様です。		

※代替品列に「*」印が入っている商品には代替品がございます。お問い合わせください。