

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ				品番	商品名	項目	内 容	
総合SANQ	ナビス	SF	素材				誤	正
533				2-9057-01~09	ACアダプター UN310	価格表	適応規格:PSE・UL・CE	PSE・CE
				2-9058-01~05	ACアダプター US318	価格表	適応規格:PSE・UL・CE	PSE・CE
				2-9059-01~05	ACアダプター UU324	価格表	適応規格:PSE・UL・CE	PSE・CE
				2-9061-01~03	ACアダプター UIA336	価格表	適応規格:PSE・UL・CE	PSE・CE
				2-9062-01~03	ACアダプター UIA345	価格表	適応規格:PSE・UL・CE	PSE・CE
				2-9063-01-02	ACアダプター UEA360	価格表	適応規格:PSE・UL・CE	PSE・CE
571				1-5557-01	エチルアルコール濃度計 PET-109	写真	操作パネル部分の外側・ボタンの色は、薄いグレー色ではなく、薄い黒色です。	
956		69		2-692-11	ハンディーコロニーカウンター	付属品	交換用油性ペン(黒・青×各1本)	交換用油性ペン(黒×2本)
1079				1-3705-01	イオン樹脂カートリッジ純水器IRI-5	仕様	標準流量:50~300L/hr	~100L/hr
				1-3705-02	イオン樹脂カートリッジ純水器IRI-10	仕様	標準流量:100~600L/hr	~200L/hr
				1-3705-03	イオン樹脂カートリッジ純水器IRI-20	仕様	標準流量:200~1200L/hr	~400L/hr
				1-3705-01~03	イオン樹脂カートリッジ純水器IRI	追記	採水量:IRI-5/1000L、IRI-10/2000L、IRI-20/4000L(原水の導電率が150μs/cmの場合)	
1207			195	7-182-01~04	PFA 大型瓶	削除	削除:口内径(φ37mm)、追記:※目盛りは目安となります。	
1233			200	2-097-01~04	PFAガス洗浄瓶PFA	削除	ボールフィルター孔径:約20~30μm	
1337			204	7-193-01~07	PFAビーカー	追記	※目盛りは目安となります。	
1352			205	7-190-01~09	シリンダー	追記	※目盛りは目安となります。	
1467			170	2-795-01~06	PFAチューブ11M	削除	耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。	
1547			159	7-263-05	フッソグリス 50g	特長	3フッ化オイルにフッ素樹脂の微粒子を配合した、耐熱・耐薬品性に優れた潤滑グリスです。	フッ素樹脂オイルにフッ素樹脂の微粒子を配合した、耐熱・耐薬品性に優れた潤滑グリスです。
1625	1368			8-5915-01	ストップウォッチ PC396	特長	バッククリップとネックストラップ付きです。	ネックストラップ付きです。
				8-5960-01	ストップウォッチ PC894	特長	バッククリップとネックストラップ付きです。	ネックストラップ付きです。
			607	8-6363-01	滅菌ゲルTK001	仕様	EOG滅菌済(個包装)	γ線滅菌済(個包装)
1309				7-1341-01~05	転倒予防シューズつま先なし ベージュ	仕様	材質:底面/発砲ウレタン・ゴム	底面/EVA、底面滑り止め/合成ゴム
				7-1342-01~05	転倒予防シューズつま先なし あずき	仕様	材質:底面/発砲ウレタン・ゴム	底面/EVA、底面滑り止め/合成ゴム
				7-1343-01~05	転倒予防シューズつま先なし うぐいす	仕様	材質:底面/発砲ウレタン・ゴム	底面/EVA、底面滑り止め/合成ゴム
				7-1345-11~15	転倒予防シューズつま先つき ベージュ	仕様	材質:底面/発砲ウレタン・ゴム	底面/EVA、底面滑り止め/合成ゴム
				8-2522-11~15	転倒予防シューズつま先つき うぐいす	仕様	材質:底面/発砲ウレタン・ゴム	底面/EVA、底面滑り止め/合成ゴム
				8-9616-11~15	転倒予防シューズつま先つき あずき	仕様	材質:底面/発砲ウレタン・ゴム	底面/EVA、底面滑り止め/合成ゴム
			29-47	3-7127-01	滅菌希釈水RA-9	特長	スタンプ検査をはじめ落下菌検査や塗抹検査等の希釈液として使用でき、携帯に便利です。1本で3枚分のサニタールに添加できます。	試験管タイプですので検体の段階希釈に便利に使用できます。
			73	3-3108-01~09-11-12	丸棒・板ECADUR	仕様	成分:リン酸緩衝滅菌水(3ml・1パック3枚分)	成分:リン酸緩衝生理食塩水 ろ過滅菌済 簡易ラック付
			77	3-2358-01~06	PFA丸棒PFA	特長	PTFEに匹敵する特性をもち、かつ溶融成形ができます。	PTFEに匹敵する特性をもちます。
		3-2364-01~04		PFA板PFA-200	特長	PTFEに匹敵する特性をもち、かつ溶融成形ができます。	PTFEに匹敵する特性をもちます。	
		3-2365-01~04		PFA板PFA-300	特長	PTFEに匹敵する特性をもち、かつ溶融成形ができます。	PTFEに匹敵する特性をもちます。	
			79	3-3088-01~03	丸棒板TECAPEEKELS	仕様	表面抵抗:10 ¹ ~10 ³ Ω	10 ² ~10 ⁴ Ω
			195	1-2305-01~04	PFAボトル(中栓付) 細口	削除	□内径寸法:φ16.5mm	
				1-2305-05	PFAボトル(中栓付) 細口	削除	□内径寸法:φ25.5mm	
				1-2306-01	PFAボトル(中栓付) 広口	削除	□内径寸法:φ16.5mm	
				1-2306-02-03	PFAボトル(中栓付) 広口	削除	□内径寸法:φ25.5mm	
				1-2306-04-05	PFAボトル(中栓付) 広口	削除	□内径寸法:φ37.0mm	