

価格改定表

研究用総合機器カタログ2017
サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
22	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	69,800	70,500
59	1-9459-05	サポートロッド 440129	9,200	9,660
59	1-9459-04	温度コントローラ 6795PR	21,500	22,500
69	1-2933-02	ブロックバスキューマMyBL-100CS	170,000	185,000
79	3-6377-01	クーリングブロック CB15	21,000	21,700
79	3-6377-02	クーリングブロック CB15CRY	21,000	21,700
79	3-6377-03	クーリングブロック CB24	21,000	21,700
79	3-6377-04	クーリングブロック CB96	24,000	24,800
79	3-6377-05	クーリングブロック CB384	31,000	32,100
101	3-5184-01	ヒーティングサーキュレーターCC-304B	630,000	640,000
123	3-7011-01	攪拌機 OS20-S	62,000	64,000
123	3-7011-03	攪拌機 OS40-S	103,000	107,000
123	2-908-13	攪拌機FLSSI	4,000	4,240
123	2-908-14	攪拌機FLPSI	4,000	4,240
123	2-908-15	攪拌機FLCSI	4,000	4,240
123	2-908-16	攪拌機FLXPI	6,200	6,490
123	2-908-17	攪拌機FLSPI	6,200	6,490
123	2-908-18	攪拌機FLPPI	6,200	6,490
123	2-908-19	攪拌機FLCPI	6,200	6,490
125	1-9945-01	メカニカル制御攪拌機 RW20デジタル	90,000	99,000
125	1-3150-11	ウルトララックス スタンドR1826	35,800	37,800
125	1-3150-13	R182ボスヘッド	8,400	8,900
125	1-9943-22	電子制御攪拌機ユーロスター20デジタル	110,000	117,000
125	1-9943-21	電子制御攪拌機ユーロスター40デジタル	140,000	149,000
125	1-7326-11	RH3 容器押さえ	28,000	29,700
125	1-3152-11	攪拌機用羽根 R-1381 プロペラ型	36,000	38,200
125	1-3150-11	ウルトララックス スタンドR1826	35,800	37,800
125	1-3150-13	R182ボスヘッド	8,400	8,900
126	1-7326-25	電子制御攪拌機ユーロスター100デジタル	230,000	244,000
126	1-7326-26	攪拌機ユーロスター100コントロール	290,000	308,000
126	1-7326-21	電子制御攪拌機ユーロスター200デジタル	290,000	308,000
126	1-7326-23	攪拌機ユーロスター200コントロール	350,000	371,000
126	1-7326-24	攪拌機ユーロスター200コントロールP4	440,000	467,000
126	1-7326-12	RH5 容器押さえ	35,000	37,100
126	1-7326-13	スタンド R2723 スタンド	92,000	99,000
126	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	72,000	79,000
126	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	18,500	19,700
126	1-3150-31	電子制御攪拌機ユーロスター60デジタル	160,000	170,000
126	1-3150-32	攪拌機ユーロスター60コントロール	220,000	234,000
126	1-6608-11	メカニカル制御攪拌機RW28デジタル	340,000	361,000
126	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	72,000	79,000
126	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	18,500	19,700
126	1-9944-21	電子制御攪拌機ハイスピードデジタル	210,000	223,000
126	1-9944-11	プロペラ型攪拌羽根 R1401 φ55	31,000	32,900
126	1-9944-12	プロペラ型攪拌羽根 R1405 φ45	25,000	26,500
126	1-9944-13	溶解型攪拌羽根 R1402 φ42	34,000	36,100
126	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	72,000	79,000
126	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	18,500	19,700
129	1-6166-11	真空脱泡装置MVD-300VMT	103,000	105,000
139	3-7012-01	薄型マグネチックスターラFlatspin	14,300	14,900
140	3-7022-01	マグネチックスターラ MS-PB	19,000	19,800
140	3-7022-02	マグネチックスターラ MS-PA	24,000	24,900
140	3-7023-01	マグネチックスターラ MS-S	32,000	33,400
140	3-7023-02	マグネチックスターラ MS7-S	50,000	52,200
142	1-9459-05	サポートロッド 440129	9,200	9,660
143	3-6320-01	エアスターラ 89049-012	12,000	12,600
143	1-1817-01	スターラ-ColorSquidwhite	30,000	31,800
143	1-1817-02	スターラ-BigSquidwhite	33,000	34,980
143	1-1463-01	マルチスターラ MS-51M	86,900	92,200
143	1-1463-02	マルチスターラ MS-52M	126,000	130,000
143	1-1463-03	マルチスターラ MS-53M	174,000	180,000
144	3-7016-01	マグネチックスターラ-MS-M-S10	112,000	116,700
144	3-7016-02	マグネチックスターラ-MS-M-S16	126,000	131,300
145	3-7021-01	マグネチックスターラ MS-C-S1	80,000	83,300
145	3-7021-02	マグネチックスターラ MS-C-S4	130,000	135,400
145	3-7021-03	専用フラスコ CLS-1410-500	56,000	58,300
145	3-7021-04	専用フラスコ CLS-1410-3L	79,800	83,000
146	3-5568-01	スターラ 1005150(本体)	53,500	58,600
146	3-5568-02	スターラ 1005160(本体)	60,600	62,500
146	3-5568-03	スターラ 1005170(本体)	70,000	74,300
146	3-5568-04	スターラ 1005180(本体)	274,000	290,000
146	3-5568-05	スターラ 1005190(本体)	325,000	342,000
146	3-5568-06	スターラ 1005195(本体)	434,000	467,000
146	3-5568-11	1005200コントローラ-ダイヤル式	47,800	52,300
146	3-5568-12	1005210コントローラ-デジタル式	98,700	108,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
146	3-5568-13	1005220コントローラ-デジタル式	137,000	149,000
152	3-5567-01	大容量スターラ-1005300ミックス	395,000	432,000
152	3-5567-02	大容量スターラ-1005310ドライブ	258,000	281,000
152	3-5567-11	1005320コントロール	230,000	251,000
157	1-5448-01	ホットプレートスターラ-RCTbasic	85,000	89,500
157	1-5449-11	溶液温度コントローラ ETS-D5	38,700	41,000
157	1-1816-01	マグネットスターラ RETbasic	132,000	140,000
157	1-5449-11	溶液温度コントローラ ETS-D5	38,700	41,000
157	1-1815-21	マグネットスターラRET control	150,000	169,000
157	1-1815-12	ガラスコートセンサー PT100. 51	38,700	41,000
158	3-7032-01	ホットプレートスターラ MS-H-S	31,000	32,000
158	3-7032-11	外部温度センサー-PT1000-A	12,000	13,000
158	1-1700-11	ホットスターラ-サポートクランプ	4,500	4,710
159	3-7042-11	デジタルホットスターラ-サポートクランプ	4,500	4,700
159	1-1700-11	ホットスターラ-サポートクランプ	4,500	4,710
159	1-6607-12	ホットスターラ C-MAG HS10	86,000	92,900
159	1-6607-21	ホットスターラCMAGHS4デジタル	68,000	72,000
159	1-6607-22	ホットスターラCMAGHS7デジタル	76,000	80,000
159	1-6607-23	ホットスターラCMAGHS10デジタル	97,000	103,000
162	1-9459-05	サポートロッド 440129	9,200	9,660
162	1-9459-01	温度コントローラ 6795PR	21,500	22,500
163	3-7051-01	10連式ホットスターラ-MS-H-S10	136,000	141,000
168	7-218-01	マイクロ回転子 2入	700	800
172	1-8797-01	ミキサー-VortexGenius3 50	44,000	45,000
172	1-8797-02	ミキサー-VortexGenius3 60	44,000	45,000
172	1-8797-12	片手アタッチメント VG3. 2	2,400	2,600
172	1-8797-13	ユニバーサルアタッチメント VG3. 3	2,500	2,900
172	1-8797-14	エッペンドルフ用インサート VG3. 31	6,100	7,300
172	1-3191-11	ミニシェーカー MS3 ベーシック	65,000	67,000
172	1-3191-12	ミニシェーカー MS3 デジタル	80,000	82,000
176	1-5829-13	ロッキングミキサー RM-80	87,500	94,000
176	1-5829-22	ロッキングミキサー RM-300	104,000	112,000
176	1-5829-11	ロッキングミキサー-80用ディンプルパッド	5,700	6,000
176	1-5829-13	ロッキングミキサー-80用プラットフォーム	14,700	15,600
176	1-5829-13	ロッキングミキサー300用ディンプルパッド	5,700	6,000
176	1-5829-14	ロッキングミキサー300用プラットフォーム	19,300	20,600
176	1-5830-01	ツイストミキサー TM-300	132,000	142,000
176	1-5830-11	ツイストミキサー ディンプルパッド	5,700	6,000
176	1-5830-12	ツイストミキサー プラットフォーム	19,300	20,600
176	1-5830-13	ツイストミキサー アップバープラット	24,600	26,300
178	3-7044-11	SK-330タイプ用アタッチメント	28,000	29,500
178	3-7044-12	SK-330タイプ用 バー上下移動専用	28,000	29,500
178	3-7044-13	SK-180. 1807用アタッチメント	24,000	25,100
178	3-7044-14	SK-180. 1807用バー上下移動専用	24,000	25,100
178	1-1725-11	FLK-330用固定クリップ取付ベース	19,000	20,100
178	1-1725-12	FLK-330用シャーレ用アタッチメント	24,000	25,100
178	1-1725-14	FLK-180用固定クリップ取付ベース	15,300	16,000
178	1-1725-15	FLK-180用シャーレ用アタッチメント	15,300	16,100
178	1-1725-17	25mlフラスコ用固定クリップ	1,200	1,260
178	1-1725-18	50mlフラスコ用固定クリップ	1,200	1,260
178	1-1725-19	100mlフラスコ用固定クリップ	1,200	1,260
178	1-1725-20	200/250mlフラスコ用固定クリップ	2,200	2,310
178	1-1725-21	500mlフラスコ用固定クリップ	2,300	2,410
185	3-7045-21	マイクロチューブ12本 18201249	300	280
185	3-7045-22	15ml遠沈管12本 18201250	400	450
185	3-7045-23	50ml遠沈管12本 18201251	500	380
187	2-9891-01	シェーカー-Roller 6 basic	160,000	170,000
187	2-9891-02	シェーカー-Roller6digital	170,000	181,000
187	2-9891-03	シェーカー-Roller 10 basic	200,000	212,000
187	2-9891-04	シェーカー-Roller10digital	210,000	223,000
190	1-6609-21	ホモジナイザー-T50デジタル	327,000	360,000
190	1-6609-11	シャフトジェネレーター-S50N-G45G	286,000	310,000
190	1-6609-12	シャフトジェネレーター-S50N-G45M	316,000	350,000
190	1-6609-13	シャフトジェネレーター-S50N-G45F	336,000	360,000
190	1-6609-14	T50ベーシック用高速攪拌シャフトR50	235,000	250,000
190	1-6609-15	ジェット混合ヘッドS50N-W80SMK	350,000	358,000
190	1-6609-16	カッターヘッド S50N-W65SK	391,000	398,000
190	5-4040-41	ホモジナイザー-T18デジタル	129,000	160,000
190	5-4040-31	ホモジナイザー-T25デジタル	180,000	198,000
190	1-7326-12	RH3 容器押さえ	28,000	29,700
190	1-7326-12	RH5 容器押さえ	35,000	37,100
190	1-3150-11	ウルトララックス スタンドR1826	35,800	37,800
190	1-3150-13	R182ボスヘッド	8,400	8,900
190	5-3090-28	ディスポチューブ S18/25-ET50	500	530
190	5-3090-11	シャフトジェネレーター-S25N-8G	135,000	143,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
190	5-3090-12	シャフトジェネレーターS25N-10G	111,000	118,000
190	5-3090-13	シャフトジェネレーターS25N-18G	111,000	120,000
190	5-3090-34	シャフトジェネレーターS25N-25G	129,000	137,000
190	5-3090-15	シャフトジェネレーターS25N-25F	135,000	143,000
190	5-3090-19	シャフトジェネレーターS25KV-18G	225,000	239,000
190	5-3090-20	シャフトジェネレーターS25KV-25G	237,000	258,000
190	5-3090-21	シャフトジェネレーターS25KV-25F	243,000	264,000
190	5-3090-24	シャフトジェネレーター S18N-10G	98,000	110,000
190	5-3090-25	シャフトジェネレーター S18N-19G	98,000	110,000
190	5-3090-42	シャフトジェネレタS25D-10G-KS	24,900	27,200
190	5-3090-43	シャフトジェネレタS25D-14G-KS	24,900	27,200
190	5-3090-46	シャフトジェネレタS18D-10G-KS	24,900	27,200
190	5-3090-47	シャフトジェネレタS18D-14G-KS	24,900	27,200
190	5-3090-29	シャフトジェネレーターS25N-8G-ST	135,000	148,000
190	5-3090-30	シャフトジェネレタS25N-10G-ST	116,000	123,000
190	5-3090-31	シャフトジェネレタS25N-18G-ST	116,000	125,000
190	5-3090-32	シャフトジェネレタS25N-25G-ST	129,000	142,000
191	1-8471-11	シャフトジェネレーター S10N-5G	123,000	131,000
191	1-8471-12	シャフトジェネレーター S10N-8G	123,000	131,000
191	1-8471-17	シャフトジェネレーター S10N-10G	123,000	131,000
191	1-8471-43	ジェネレーターS10D-7G-KS-65	41,000	45,000
191	1-8471-44	ジェネレーターS10D-7G-KS-110	47,000	50,000
197	1-8007-01	連続式ミル MF10ベーシック	470,000	499,000
197	1-8007-02	MF10.1 カッター式ヘッド	350,000	371,000
197	1-8007-03	MF10.2 ハンマー式ヘッド	330,000	350,000
197	1-8007-11	MFO. 2 ふるい	38,400	41,000
197	1-8007-12	MFO. 5 ふるい	27,000	29,900
197	1-8007-13	MF1. 0 ふるい	27,000	29,900
197	1-8007-14	MF2. 0 ふるい	27,000	29,900
197	1-8007-15	MF3. 0 ふるい	29,100	32,700
199	5-4028-01	万能粉砕機 M20 本体	630,000	668,000
199	5-4028-02	M21 ステンレス製カッター(交換用)	11,300	12,000
199	5-4028-03	M22 タングステンカーバイドカッター	39,400	42,000
199	5-4028-04	M23 星型カッター	18,800	20,000
199	1-6610-01	分析ミル A11	211,000	220,000
199	1-6610-11	分析ミルA11. 1標準ハンマー式カッター	11,300	12,000
199	1-6610-12	分析ミル A11. 2カッターブレード	18,800	20,000
199	1-6610-13	分析ミルA11. 3高硬度ハンマ式カッター	24,400	26,000
199	1-6610-16	分析ミル A11. 6ダブルカッター	49,700	53,000
199	1-6610-14	分析ミル A11. 4粉砕容器250ml	60,000	64,000
199	1-6610-15	分析ミル A11. 5粉砕容器80ml	44,000	47,000
204	5-3252-14	凍結粉砕機用カップ TPH-01C	15,400	12,000
206	5-5042-11	バッグミキサー BAG PAGE400	51,000	33,000
206	5-5042-12	バッグミキサー BAG LIGHT400	32,500	9,000
206	5-5358-21	バッグミキサーミニミックス100VPCC	390,000	404,000
206	5-5358-22	バッグミキサーミニミックス100VWCC	470,000	486,800
206	5-5358-11	バッグミキサー用袋 BAGPAGE100	36,000	33,000
206	5-5358-12	バッグミキサー用袋BAGLIGHT100	8,400	9,600
206	3-3396-01	バッグミキサー 400S	550,000	569,800
206	3-3396-02	バッグミキサー 400SW	650,000	673,000
207	2-6391-07	サニスベックテストバッグ厚手フィルタ付き	15,700	18,000
208	2-5822-02	バッグクリップ 400 50入	17,000	17,800
208	2-5822-04	バッグラック 400 架数10	22,000	22,800
208	2-5822-06	バッグオープン 400 粘着ゴム付	17,000	17,800
208	2-5822-07	バッグピペット 3容量切替式	48,500	50,000
208	2-5822-08	バッグチップス レギュラー 1000本入	7,160	7,500
208	2-5822-09	バッグチップス ジャンボ 1000本入	8,120	8,500
218	5-4064-01	ポットミル HD-A-3	39,000	43,000
218	5-4064-02	ポットミル HD-A-4	46,000	51,000
218	5-4064-03	ポットミル HD-A-5	56,000	62,000
218	5-4065-01	ポットミルHD-B-104 1000ml	33,500	37,000
218	5-4065-02	ポットミルHD-B-105 2000ml	33,500	37,000
218	5-4065-03	ポットミルHD-B-106 3600ml	50,000	55,000
218	5-4065-04	ポットミルHD-B-107 5000ml	73,000	80,500
218	5-4065-05	ポットミルHD-B-108 7300ml	100,000	110,000
220	5-4043-01	アルミナボール HD-2	2,300	3,450
220	5-4043-02	アルミナボール HD-3	2,300	3,450
220	5-4043-03	アルミナボール HD-4	2,100	2,300
220	5-4043-04	アルミナボール HD-5	2,100	3,050
220	5-4043-05	アルミナボール HD-6	2,100	3,050
220	5-4043-06	アルミナボール HD-8	2,100	2,300
220	5-4043-07	アルミナボール HD-10	2,100	3,250
220	5-4043-08	アルミナボール HD-15	2,100	3,550
220	5-4043-09	アルミナボール HD-20	1,900	3,500
220	5-4043-10	アルミナボール HD-25	1,800	3,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
220	5-4043-11	アルミナボール HD-30	1,500	2,750
220	5-4043-12	アルミナボール HD-40	1,300	2,050
228	5-4074-01	アルミナ乳鉢(角型) HD-01	4,400	5,000
228	5-4074-02	アルミナ乳鉢(角型) HD-1	12,300	13,500
228	5-4074-03	アルミナ乳鉢(角型) HD-2	18,200	20,000
228	5-4074-04	アルミナ乳鉢(角型) HD-3	24,800	27,500
228	5-4075-01	アルミナ乳棒 HD-01	2,200	2,400
228	5-4075-02	アルミナ乳棒 HD-1	5,800	6,400
228	5-4075-03	アルミナ乳棒 HD-2	8,000	8,800
228	5-4075-04	アルミナ乳棒 HD-3	9,100	10,000
228	6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	560	700
228	6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	610	800
228	6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	890	1,100
228	6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,280	1,600
228	6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	4,050	5,400
228	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	5,800	8,300
228	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	9,800	12,600
228	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	13,000	18,500
247	3-5913-01	バリ取り工具 NG1003	1,380	1,720
247	3-5913-02	バリ取り工具 NG3003	2,320	2,900
247	3-5913-11	S10ブレード BS1010	2,640	3,300
247	3-5913-12	S100ステンレス用ブレードBS1018	3,120	3,900
247	3-5913-13	S20ブレード BS2010	2,640	3,300
247	3-5913-14	S30ブレード BS3010	2,640	3,300
247	3-5913-15	S35ブレード BS3510	2,640	3,300
247	3-5930-03	セラミック製バリ取り CR6000	2,150	2,680
247	3-5930-04	セラミック製バリ取り CR6100	2,150	2,680
247	3-5930-01	セラミック製バリ取り NC5100	3,950	4,930
247	3-5930-02	セラミック製バリ取り NC5200	3,950	4,930
247	3-5930-11	セラミック製バリ取り CR5500	21,440	26,800
262	3-6327-01	ブローブセット 758IE663	9,300	10,500
262	3-6327-02	ブローブセット 758IE1945	5,700	6,410
269	1-3489-01	マイクロチューブポンプセットFP1001	65,000	68,000
269	1-3489-02	マイクロチューブポンプセットFP1002	67,000	70,500
269	1-3489-03	チューブポンプセットFP1001515	89,800	94,500
269	1-3490-01	チューブポンプセットFP3001515	113,000	119,000
269	1-3490-02	チューブポンプセットFP6001515	138,000	145,000
269	1-3488-01	チューブポンプセットFPC1001515	110,000	116,000
270	1-3519-18	ポンプ用オプション アメリカンスクリー	600	650
278	1-6611-01	ポンプ用シリコンチューブ F05603	34,200	36,000
278	1-6611-02	ポンプ用シリコンチューブ F05602	40,900	43,000
278	1-6611-03	ポンプ用シリコンチューブ F05604	43,600	45,000
278	1-6611-04	ポンプ用シリコンチューブ F05605	59,100	61,000
278	1-4874-01	ローラーポンプ用チューブAY242605	10,800	12,000
278	1-4874-02	ローラーポンプ用チューブAY242606	13,800	15,000
278	1-4874-03	ローラーポンプ用チューブAY242002	16,700	18,000
278	1-4874-04	ローラーポンプ用チューブAY242003	16,000	17,000
278	1-4874-05	ローラーポンプ用チューブAY242005	22,900	24,000
278	1-4874-06	ローラーポンプ用チューブAY242006	19,300	20,000
278	1-4874-07	ローラーポンプ用チューブAY242007	17,800	19,000
278	1-4874-08	ローラーポンプ用チューブAY242012	19,100	20,000
278	1-4874-09	ローラーポンプ用チューブAY242017	21,600	23,000
278	1-4874-10	ローラーポンプ用チューブAY242019	34,000	36,000
278	1-4874-11	ファームドBPTチューブAY242022	20,600	22,000
278	1-4874-12	ファームドBPTチューブAY242027	29,600	31,000
278	1-4874-13	ファームドBPTチューブAY242029	33,000	34,000
278	1-4874-14	ファームドBPTチューブAY242038	41,000	43,000
278	1-4874-15	ファームドBPTチューブAY242046	48,800	51,000
278	1-4874-16	ファームドBPTチューブAY242053	60,000	62,000
295	6-9201-01	バルブポンプ 5601-0500	65,800	70,000
295	1-1361-01	PTFEポンプ A124-16	48,400	54,500
295	1-1361-02	PTFEチューブ S1810-40	20,300	23,000
301	3-6312-01	EV600用スタンド EV446	19,000	19,700
301	3-6312-02	キャップ付ボトル EV600	11,500	11,900
301	3-6312-03	キャップ付ボトル EV601	9,800	10,100
301	3-6312-04	ボトルキャップ EV611	2,600	2,690
301	3-6312-05	ボトルキャップ(コネクタ付)EV612	4,900	5,070
302	3-7050-11	PPCOVacuumBottles	7,000	7,400
304	1-5699-01	パキュガード 6722-5000	15,960	16,280
305	1-5834-01	アスピレーター AS-01	73,000	76,000
306	1-689-02	水流ポンプ 金属製	2,700	2,800
307	1-5827-01	研究用マルチエアポンプ LMP-100	76,000	78,000
327	1-3043-01	油回転真空ポンプ E2M0. 7	157,000	163,300
327	1-3043-02	油回転真空ポンプ E2M1. 5	157,000	163,300
327	1-3045-01	オイルミストラップ EMF3	23,000	23,900

■研究用総合機器カタログ2017/サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
327	1-3045-02	オイルミストラップ EMF10	29,000	30,200
327	1-3045-03	オイルミストラップ EMF20	34,000	35,400
327	1-3046-01	フォアライントラップ FL20K	74,000	70,300
327	1-3046-02	フォアライントラップ アルミナゲル	8,400	9,000
342	1-9242-31	分析天秤AX124	182,000	191,000
342	1-9242-32	分析天秤AX224	205,000	214,000
342	1-9242-40	分析天秤AX324	242,000	253,000
343	1-2365-01	分析天秤EX124G	218,000	231,000
343	1-2365-02	分析天秤EX224G	250,000	265,000
343	1-2365-03	分析天秤EX324G	291,000	308,000
343	1-2365-04	分析天秤EX223G	204,000	216,000
343	1-2365-05	分析天秤EX423G	210,000	222,000
343	1-2365-06	分析天秤EX623G	226,000	239,000
343	1-2365-07	分析天秤EX1103G	304,000	321,000
343	2-3166-11	分析天びん ML54T/00	229,000	236,000
343	2-3166-12	分析天びん ML104T/00	242,000	249,000
343	2-3166-13	分析天びん ML204T/00	269,000	277,000
343	2-8032-01	アズプロ分析天秤 ASP64	117,000	121,000
343	2-8032-02	アズプロ分析天秤 ASP114	130,000	134,000
343	2-8032-03	アズプロ分析天秤 ASP214	141,000	145,000
344	1-3553-11	分析天びんQuintix224-1SJP	240,000	252,000
344	1-3553-12	分析天びんQuintix124-1SJP	216,000	227,000
344	1-3553-13	分析天びんQuintix513-1SJP	183,000	192,000
344	1-3553-14	分析天びんQuintix313-1SJP	153,000	161,000
344	1-3553-15	分析天秤Quintix5102-1SJP	198,000	208,000
344	1-3553-16	分析天秤Quintix3102-1SJP	153,000	161,000
345	3-5126-01	分析天びん EX124G/AD	244,000	258,000
345	3-5126-02	分析天びん EX224G/AD	278,000	293,000
345	3-5126-03	分析天びん EX324G/AD	324,000	343,000
346	1-9242-33	電子天秤AX223	114,000	120,000
346	1-9242-34	電子天秤AX423	151,000	159,000
346	1-9242-35	電子天秤AX622	93,500	97,600
346	1-9242-36	電子天秤AX2202	114,000	120,000
346	1-9242-37	電子天秤AX5202	168,000	176,000
346	1-9242-38	電子天秤AX4201	113,000	119,000
346	1-9242-39	電子天秤AX8201	135,000	141,000
346	2-7845-21	上皿天びん MS303TS/00	233,000	240,000
346	2-7845-22	上皿天びん MS403TS/00	257,000	265,000
346	2-7845-23	上皿天びん MS3002TS/00	233,000	240,000
346	2-7845-24	上皿天びん MS4002TS/00	257,000	265,000
346	2-7845-25	上皿天びん MS6002TS/00	303,000	312,000
346	2-7845-26	上皿天びん MS8001TS/00	199,000	205,000
348	2-3167-11	上皿天びん ML203T/00	165,000	170,000
348	2-3167-12	上皿天びん ML303T/00	182,000	188,000
348	2-3167-13	上皿天びん ML1602T/00	165,000	170,000
348	2-3167-14	上皿天びん ML3002T/00	182,000	188,000
348	2-3167-15	上皿天びん ML4002T/00	201,000	207,000
348	2-3167-16	上皿天びん ML6001T/00	155,000	166,000
350	3-6553-06	電子天秤 AXA50002	88,000	69,000
350	1-1785-01	電子天秤PFB120-3	53,000	58,000
351	2-8036-01	アズプロ電子天秤 ASP213	68,700	70,600
351	2-8036-02	アズプロ電子天秤 ASP413	82,900	85,200
351	2-8036-03	アズプロ電子天秤 ASP2102	63,300	65,100
351	2-8036-04	アズプロ電子天秤 ASP4102	84,000	86,400
351	2-8036-13	校正済アズプロ電子天秤 ASP2102	76,200	78,000
351	2-8036-14	校正済アズプロ電子天秤 ASP4102	96,300	98,700
352	1-9992-01	コンパクト天秤100g1mg	40,800	43,000
352	1-9992-02	コンパクト天秤200g001g	25,800	27,000
352	1-9992-03	コンパクト天秤400g001g	29,200	30,700
352	1-9992-04	コンパクト天秤800g001g	33,400	35,000
352	1-9992-05	コンパクト天秤500g01g	17,500	18,000
352	1-9992-06	コンパクト天秤2000g01g	22,000	23,000
352	1-9992-07	コンパクト天秤4000g01g	27,500	29,000
352	1-2119-05	コンパクト電子天びんTA152JP	30,800	32,400
352	1-2119-01	コンパクト電子天びん TA302JP	33,800	35,500
352	1-2119-02	コンパクト電子天びん TA501JP	27,800	29,200
352	1-2119-06	コンパクト電子天びんTA1501JP	30,800	32,400
352	1-2119-03	コンパクト電子天びん TA3001JP	33,800	35,500
352	1-2119-04	コンパクト電子天びん TA5000JP	27,800	29,200
354	1-4817-11	電子天秤 SPX123JP	59,000	60,700
354	1-9070-21	電子天秤 SPX222JP	41,800	43,000
354	1-9070-23	電子天秤 SPX422JP	43,800	45,100
354	1-9070-33	電子天秤 SPX622JP	49,800	51,200
354	1-9070-25	電子天秤 SPX2201JP	41,800	43,000
354	1-9070-34	電子天秤 SPX6201JP	49,800	51,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
354	1-9070-41	RC232キット 30268982	7,000	7,200
354	1-9070-42	ホストインターフェイス 30268983	12,000	12,400
354	1-9070-43	デバイスインターフェイス30268984	8,200	8,500
355	1-6727-11	上皿天びん PL602E	71,600	73,600
355	1-2047-11	上皿天びん PL1502E	98,100	101,000
355	1-6727-12	上皿天びん PL6001E	81,600	83,900
359	1-5774-21	コンパクト天秤 CL201JP	9,000	10,300
359	1-5774-24	コンパクト天秤CL501JP	13,000	13,400
359	1-5774-11	コンパクト天びん ACアダプター	3,200	3,600
359	1-2118-06	コンパクト電子天びん NV212JP/2	34,600	36,800
359	1-2118-01	電子天びん NVT1601JP/2	34,600	36,800
359	1-2118-02	電子天びん NVT3201JP/2	34,600	36,800
359	1-2118-03	電子天びん NVT10001JP/2	34,600	36,800
359	1-2118-07	電子天びんNVL2101JP/3	34,600	36,800
361	3-5127-01	卓上型はかり R31PE1502	50,000	53,000
361	3-5127-02	卓上型はかり R31PE3	50,000	53,000
361	3-5127-03	卓上型はかり R31PE6	50,000	53,000
361	3-5127-04	卓上型はかり R31PE15	50,000	53,000
361	3-5127-05	卓上型はかり R31PE30	50,000	53,000
362	2-7830-01	デジタル台はかり D31P30BRJP	52,000	55,100
362	2-7830-02	デジタル台はかり D31P60BRJP	52,000	55,100
362	2-7830-03	デジタル台はかり D31P60BLJP	57,200	60,700
362	2-7830-04	デジタル台はかり D31P150BLJP	57,200	60,700
362	2-7830-05	デジタル台はかり D31P150BXJP	70,800	75,100
362	2-7830-06	デジタル台はかり D31P300BXJP	70,800	75,100
362	2-9844-11	校正済デジタル台はかり BW-1N-30	91,000	92,000
362	2-9844-12	校正済デジタル台はかり BW-1N-60	95,000	96,000
362	2-9844-13	校正済デジタル台はかりBW-1N-150	111,000	112,100
365	1-3339-01	エコミー台はかりSD35JP	25,000	26,600
365	1-3339-02	エコミー台はかりSD75JP	25,000	26,600
365	1-3339-03	エコミー台はかりSD200JP	25,000	26,600
365	1-3339-04	エコミー台はかりSD75LJP	37,600	39,900
365	1-3339-05	エコミー台はかりSD200LJP	37,600	39,900
365	1-3339-11	校正済エコミー台はかり SD35	47,000	48,600
365	1-3339-12	校正済エコミー台はかり SD75	47,000	48,600
365	1-3339-13	校正済エコミー台はかり SD200	60,000	60,800
365	1-3339-14	校正済エコミー台はかり SD75L	59,600	61,900
365	1-3339-15	校正済エコミー台はかり SD200L	72,600	74,900
366	3-5207-01	個数計 RC31P1502	76,500	80,400
366	3-5207-02	個数計 RC31P3	76,500	80,400
366	3-5207-03	個数計 RC31P6	76,500	80,400
366	3-5207-04	個数計 RC31P15	76,500	80,400
366	3-5207-05	個数計 RC31P30	76,500	80,400
379	1-7892-01	赤外放射温度計 testo830-T1	13,500	14,100
379	1-7892-02	赤外放射温度計 testo830-T2	16,500	17,200
381	2-9959-01	赤外放射温度計testo835-T1	44,800	47,000
381	2-9959-02	赤外放射温度計testo835-T2	71,800	75,200
381	2-9960-01	赤外放射温度計testo835-H1	59,800	62,700
388	2-6304-01	T字型中心温度計 105	13,200	13,800
388	2-6304-11	T字型中心温度計 中心用温度センサ	3,100	3,300
388	2-6304-12	T字型中心温度計 冷凍食品用温度センサ	9,100	9,500
388	2-6304-13	T字型中心温度計 中心用温度センサロング	4,200	4,400
388	2-6304-15	T字型中心温度計 105 セット	28,300	29,700
390	1-3429-11	温度計TP-01	5,800	6,600
390	1-3429-12	温度計TP-02	5,800	6,600
390	1-3429-13	温度計TP-03	2,900	3,300
390	1-3429-14	温度計TP-04	5,800	6,600
393	61-0104-17	testo735-2温度計	61,900	64,800
393	61-0104-18	testo735用Pt100温度プローブ	55,000	57,600
412	1-5364-11	表面温度計 905-T2	12,600	13,200
413	3-6338-01	アラーム式大画面温度計 4142	6,900	7,130
414	3-6337-01	大画面温度計 4160	6,000	6,200
418	7-257-01	フッ素樹脂温度計0~50℃ アルコール	2,160	2,300
418	7-257-02	フッ素樹脂温度計0~100℃ アルコール	2,160	2,300
418	7-257-03	フッ素樹脂温度計0~150℃ アルコール	2,520	2,600
418	7-257-04	フッ素樹脂温度計0~200℃ アルコール	2,700	2,800
418	7-257-05	フッ素樹脂コート温度計0~50℃ 水銀	2,340	2,400
418	7-257-06	フッ素樹脂コート温度計0~100℃ 水銀	2,340	2,400
418	7-257-07	フッ素樹脂コート温度計0~150℃ 水銀	2,700	2,800
418	7-257-08	フッ素樹脂コート温度計0~200℃ 水銀	2,880	3,000
418	6-9000-01	留点温度計 0~100℃	3,200	4,200
418	6-9000-02	留点温度計 0~150℃	4,300	5,320
418	6-9000-03	留点温度計 0~200℃	5,300	6,160
420	1-6444-01	ポータブル湿度計 testo610	18,000	18,800
422	2-9392-01	ハンディ湿度温度計MI70	104,000	106,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
422	2-9392-11	センサー HMP75	91,000	93,000
422	2-9392-12	センサー HMP76	122,000	125,000
422	2-9392-13	センサー HMP77B	183,000	187,000
422	2-9392-14	湿度温度計MI70LINKソフトウェア	15,000	12,000
423	1-9317-01	ハンディ露点計DM70J5BOAOJ1	411,000	419,000
424	2-897-01	アラーム時計付大画面温湿度計BT-3	2,100	2,300
444	2-2957-22	データロガー-EC850A	39,000	41,000
448	1-3234-01	温度データログ0572. 1753	26,800	28,100
448	1-3234-02	内蔵温湿度データログ0572. 1754	37,300	39,100
448	1-3234-03	温度データログ0572. 1764	52,300	54,800
448	1-3234-04	温度データログ0572. 1763	52,600	55,100
448	1-3234-05	温湿度データログ0572. 1765	61,600	64,600
448	1-3234-06	温湿度データログ0572. 1766	66,700	69,900
448	1-3234-07	温湿度・気圧データログ0572. 1767	76,500	80,100
448	1-3234-11	温湿度プローブ 0572. 2155	31,600	31,400
448	1-3234-12	温湿度プローブ 0572. 6174	37,000	34,900
448	1-3234-13	K熱電対温度プローブ 0602. 0645	3,700	3,900
451	2-1960-14	専用ACアダプタ TW-09012U2	4,400	4,000
459	1-054-01	pH計 AS800	59,000	62,000
459	1-054-15	pH電極 LPE333	18,000	19,000
459	1-054-16	pH電極 LGE213	21,000	22,000
459	1-054-17	pH電極 LSE223	25,000	26,000
462	1-3491-01	卓上型pHメータS22030019029	195,000	199,000
462	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	35,600	36,200
462	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	33,500	34,100
462	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	10,800	11,000
462	1-5101-03	pHメータ標準液 51350072	3,300	3,400
468	1-8510-21	ポータブルpH計 30207950	83,800	85,200
468	1-8510-23	ポータブルpH計 30207951	92,800	94,400
468	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	35,600	36,200
468	1-5100-16	電極 InLab PurePro-ISM	61,400	62,500
468	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	33,500	34,100
468	1-8510-11	電極 InLabExpert Go	45,300	46,100
468	1-8510-22	電極 InLabEx Go10m ISM	51,700	52,600
468	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	10,800	11,000
468	1-5102-01	pHメータ用標準液30入51302047	10,800	11,000
468	1-5102-02	pHメータ用標準液30入51302069	10,800	11,000
468	1-5102-03	pHメータ用標準液30入51302070	10,800	11,000
468	1-5102-04	pHメータ用標準液セット51302068	10,800	11,000
468	1-5102-05	pHメータ用標準液51350052	4,400	4,500
468	1-5102-06	pHメータ用標準液51350054	4,400	4,500
468	1-5102-07	pHメータ用標準液51350056	4,400	4,500
468	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,400	4,500
468	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,400	5,500
476	1-873-01	pHメーター-ULTRAPEN PT2	23,000	27,000
476	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	8,100	11,500
476	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,400	4,500
476	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,400	5,500
479	1-8511-31	ポータブル導電率計 30207955	102,000	104,000
479	1-8511-32	ポータブル導電率計 30207956	110,000	112,000
479	1-8511-21	導電率センサ InLab738	61,500	62,800
479	1-8511-22	導電率センサ InLab738-10m	70,200	71,400
479	1-8511-13	標準液 51302049	12,000	12,200
479	1-8511-14	標準液 51302050	12,000	12,200
480	1-709-01	導電率計ULTRAPEN PT1	22,000	25,000
480	1-709-11	導電率計校正用溶液KCL-1800	1,980	2,230
482	1-6321-01	導電率計標準液 K9221ZA	720	900
482	2-9349-01	ORP計ULTRAPEN PT-3	24,000	32,000
484	6-7944-01	溶存酸素計 DO-5509	65,800	38,000
485	1-8512-21	ポータブル溶存酸素計 30207959	154,000	157,000
485	1-8512-22	ポータブル溶存酸素計 30207960	158,000	161,000
485	1-8512-11	溶存酸素計電極 InLab605	99,100	101,000
485	1-8512-12	溶存酸素計電極InLab605/10m	111,000	113,000
485	1-8512-13	メンブランキット 51340293	33,500	34,100
485	1-8512-14	電解液 51340294	3,800	3,900
485	1-8512-15	無酸素液用錠剤20錠 51300140	12,000	12,200
486	1-2851-11	光学式溶存酸素計 30207971	214,000	218,000
486	1-2851-12	光学式溶存酸素計 30207972	222,000	226,000
488	3-6325-01	溶存酸素計 PT5	60,500	63,500
499	1-8523-02	RQデータ 16998-1M	58,800	59,400
499	1-8523-03	RQリキャリブレーション16954-1M	6,300	6,400
499	1-8523-04	RQストリップアダプター-16953-1M	6,300	6,400
499	2-5855-01	リフレクトuant 16892-1M	14,500	14,600
499	2-5855-02	リフレクトuant 16899-1M	14,500	14,600
499	2-5855-03	リフレクトuant 16977-1M	14,300	14,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
499	2-5855-04	リフレクトuant 16981-1M	6,400	6,500
499	2-5855-06	リフレクトuant 16993-1M	15,400	15,600
499	2-5855-07	リフレクトuant 16896-1M	13,200	13,300
499	2-5855-10	リフレクトuant 16989-1M	13,200	13,300
499	2-5855-11	リフレクトuant 16732-1M	9,000	12,700
499	2-5855-12	リフレクトuant 16975-1M	6,400	6,500
499	2-5855-13	リフレクトuant 16976-1M	6,400	6,500
499	2-5855-14	リフレクトuant 16974-1M	6,400	6,500
499	2-5855-15	リフレクトuant 16731-1M	6,800	8,300
499	2-5855-16	リフレクトuant 16894-1M	7,900	8,800
499	2-5855-17	リフレクトuant 16996-1M	6,400	6,500
499	2-5855-20	リフレクトuant 16978-1M	10,700	10,800
499	2-5855-21	リフレクトuant 16987-1M	6,400	6,500
499	2-5855-23	リフレクトuant 16720-1M	8,000	8,100
499	2-5855-24	リフレクトuant 16982-1M	6,400	6,500
499	2-5855-25	リフレクトuant 16983-1M	6,600	7,000
499	2-5855-30	リフレクトuant 16995-1M	6,400	6,500
499	2-5855-31	リフレクトuant 16971-1M	6,400	6,500
499	2-5855-32	リフレクトuant 16973-1M	6,400	6,500
499	2-5855-35	リフレクトuant 16136-1M	28,700	34,800
499	2-5855-37	リフレクトuant 16124-1M	6,600	8,000
499	2-5855-38	リフレクトuant 16125-1M	8,000	8,100
499	2-5855-40	リフレクトuant 16127-1M	16,500	16,700
499	2-5855-41	リフレクトuant 16128-1M	16,500	17,500
499	2-5855-44	リフレクトuant 16992-1M	11,800	11,900
508	1-9840-01	土壌酸度測定器 DM-1	7,800	8,000
508	1-9840-02	土壌酸度測定器 DM-3	7,800	8,000
516	1-197-01	PM2.5用メンブレン 7592-104	62,800	64,100
520	1-5243-21	インライン治具 BF-JK-1/4	16,500	18,000
520	1-5243-22	インライン治具 BF-JK-1/8	16,500	18,000
530	61-0105-50	testo316-4冷媒検知器セット	60,000	62,800
533	1-1633-01	照度計TM-205	20,300	20,800
533	1-1633-02	LEDメーターTM-209M	26,700	29,000
534	1-6481-01	ポータブル照度計 testo540	17,400	18,200
537	2-9498-01	色彩照度計ST520	53,800	64,100
539	2-4197-01	分光色彩計RM200QC	198,000	238,000
539	1-3458-01	風速・風量計TM-412	22,300	25,300
539	1-3458-02	風速・風量計TM-413	26,400	30,000
539	8-5355-11	熱線式風速計 405	16,900	17,700
541	1-5305-02	温・風量計testo-425 セパレート	60,900	63,800
542	3-6242-01	熱線式風速計 TM-4001	39,800	41,800
545	1-3460-01	騒音計TM-102	13,500	15,400
545	1-3460-02	データロガー騒音計TM-103	30,700	34,900
547	8-5651-01	百葉箱 H5	132,000	140,000
547	8-5651-02	百葉箱 H6	56,000	59,000
547	8-5651-03	百葉箱 H7	100,000	105,000
555	2-9496-01	デジタルマルチメーターTM-86	9,400	10,700
555	2-9496-02	デジタルマルチメーター TM-87	14,800	15,600
561	3-6697-01	高性能直流安定化電源 DCP3003	29,000	31,000
561	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	30,000	32,000
565	6-7597-12	真空計D395-90-000(標準)	82,000	100,000
565	6-7597-11	真空計D395-91-500(拡張)	94,000	135,200
565	1-3064-11	アクティブゲージ APG-M-NW16	50,000	52,000
565	1-3064-13	アクティブゲージ AIM-S-NW25	102,000	106,100
565	1-3064-14	アクティブゲージ D400-O1-O30	7,600	7,900
569	1-6477-01	ポータブル差圧計 testo510	19,300	20,200
579	1-053-01	流量計 NPT3/8メス DF067	11,400	13,000
589	1-5036-01	アナログ粘度計 LVT 校正証明書付	350,000	370,000
589	1-5036-02	アナログ粘度計 RVT 校正証明書付	350,000	370,000
589	1-5036-03	アナログ粘度計 HAT 校正証明書付	350,000	370,000
589	1-5036-04	アナログ粘度計 HBT 高粘度計用	350,000	370,000
590	1-5037-21	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	520,000	540,000
590	1-5037-22	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	520,000	540,000
590	1-5037-31	ブルックデジタル粘度計 LVDV-E	400,000	420,000
590	1-5037-32	ブルックデジタル粘度計 RVDV-E	400,000	420,000
590	2-2787-21	ブルックフィールド粘度計LVDV2T	740,000	770,000
590	2-2787-22	ブルックフィールド粘度計RVDV2T	740,000	770,000
590	2-2787-23	ブルックフィールド粘度計HADV2T	740,000	770,000
590	2-2787-24	ブルックフィールド粘度計HBDV2T	740,000	770,000
606	2-6144-21	水分計 MB23	117,000	124,000
606	2-6144-22	水分計 MB25	154,000	163,000
606	61-5081-17	水分計用使い捨てアルミ皿80枚 全機種	7,000	7,200
607	1-1563-01	ハロゲン水分計65g0001g	183,000	192,000
607	1-1563-02	ハロゲン水分計150g001g	173,000	181,000
610	3-5014-01	材料水分計 testo616	37,300	39,100

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
617	3-6241-11	接触式アダプター	4,800	5,100
617	3-6241-12	反射テープ	500	550
668	3-7110-01	機能付LEDライト TF3009HD	28,000	32,000
703	3-5897-01	マイクロゲージセット SMG001M	433,000	388,000
703	3-5897-02	マイクロゲージセット SMG002M	272,000	242,000
703	3-5897-03	マイクロゲージセット SMG003M	386,000	352,000
703	3-5897-04	マイクロゲージセット SMG004M	307,000	283,000
727	1-2026-01	防振架台AVT	130,000	136,000
748	3-6094-01	メッシュ快適チェアCH2594XSN肘無	15,800	16,800
748	3-6094-02	快適チェアCH2594AXSN肘付	17,500	18,500
748	2-9377-01	デザインチェアCH-566ASX-BL	25,000	26,500
748	2-9377-02	デザインチェアCH-566ASX-BK	25,000	26,500
748	0-8122-01	デザインドクターチェアCH-797ASX	43,800	44,900
749	1-5930-01	研究者専用チェア LC-50F	34,300	36,000
749	1-5930-02	研究者専用チェア LC-50RF	40,600	42,500
749	1-5930-03	研究者専用チェア LC-60F	41,600	43,500
749	1-5930-04	研究者専用チェア LC-60RF	48,700	51,000
749	3-5331-01	研究者専用チェア LC-50 背なし	38,000	40,000
749	3-5331-02	研究者専用チェア LC-60 背あり	43,700	46,000
749	3-5331-03	研究者専用チェア LC-50R 背なし	45,800	48,000
749	3-5331-04	研究者専用チェア LC-60R 背あり	48,700	51,000
751	3-5175-01	スイングチェア K-921・BL	12,000	12,600
751	3-5175-02	スイングチェア K-921・RD	12,000	12,600
751	3-5175-03	スイングチェア K-921・BK	12,000	12,600
751	3-5175-04	スイングチェア K-921・GN	12,000	12,600
751	3-5175-05	スイングチェア K-921・DGR	12,000	12,600
752	2-664-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BK	28,000	29,000
752	2-664-02	カラフルスタンダードチェアLSN-P	28,000	29,000
752	2-664-03	カラフルスタンダードチェアLSN-B	28,000	29,000
752	2-664-04	カラフルスタンダードチェアLSN-O	28,000	29,000
752	2-664-05	カラフルスタンダードチェア LSN-W	28,000	29,000
752	2-665-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BKR	30,000	31,000
752	2-665-02	カラフルスタンダードチェアLSN-PR	30,000	31,000
752	2-665-03	カラフルスタンダードチェアLSN-BR	30,000	31,000
752	2-665-04	カラフルスタンダードチェアLSN-OR	30,000	31,000
752	2-665-05	カラフルスタンダードチェア LSN-WR	30,000	31,000
752	2-8031-01	抗菌・防汚チェア SC-380	33,000	34,000
752	2-8031-02	抗菌・防汚チェア SC-380R	38,000	39,000
753	1-1589-01	ワーキングラボチェア PWS-01	19,500	20,500
753	1-1589-02	ワーキングラボチェア PWS-01R	24,000	25,000
753	1-1589-03	ワーキングラボチェア PWSUPS-01	22,000	23,000
753	1-1589-04	ワーキングラボチェアPWSUPS-01R	26,500	27,500
754	1-4219-01	研究室用プレミアムチェアTKM-455	23,000	23,500
754	1-4219-02	研究室用プレミアムチェアTKM-455R	27,000	28,000
754	2-8029-01	ラウンドチェアDX GS010-VBK	10,600	11,000
754	2-8029-02	ラウンドチェアDX GS010-VBL	10,600	11,000
754	2-8029-03	ラウンドチェアDX GS010-VPI	10,600	11,000
754	2-8029-04	ラウンドチェアDX GS010-VWH	10,600	11,000
756	1-6951-01	ハイチェア丸イス CH-120	11,200	11,900
756	2-9376-01	研究室丸いすCH-120X	8,000	8,500
757	2-9639-01	丸いすCU-542-A	2,800	3,000
757	2-9639-02	丸いすCU-541-A	3,000	3,200
758	3-5233-01	パーティションSMP-1506MP・NA	13,800	14,500
758	3-5233-02	パーティション SMP-1506PC	13,800	14,500
758	3-5233-03	パーティションSMP-1806MP・NA	15,800	16,600
758	3-5233-04	パーティション SMP-1806PC	15,800	16,600
758	3-5233-05	パーティションSMP-1509MP・NA	17,800	18,800
758	3-5233-06	パーティション SMP-1509PC	17,800	18,800
758	3-5233-07	パーティションSMP-1809MP・NA	19,800	20,800
758	3-5233-08	パーティション SMP-1809PC	19,800	20,800
800	3-5337-01	耐火金庫 119EN88	29,500	32,000
800	3-5337-02	耐火金庫 125EN88	31,300	34,000
801	1-7285-01	廃液回収システム EF3004C-Sys	52,700	53,800
801	1-7285-02	廃液回収システム EF4-38-Sys	52,700	53,800
801	1-7285-03	廃液回収システムEF4-38GL-SYS	37,500	38,200
801	1-7285-04	廃液回収システムEF-4-83C-SYS	49,800	50,800
801	1-7285-05	廃液回収システムEF-8-83C-SYS	49,900	50,900
801	1-7285-11	交換用タンク EC-2004	20,400	20,800
832	1-9610-01	ネオプレン手袋DBG-NE 15/6-8	30,700	54,000
840	2-2003-01	簡易グローブボックス2200ANM/XL	22,800	28,500
842	1-9607-01	ブチルゴム手袋DBGBT15/6-8.5	58,400	63,000
842	1-9607-02	ブチルゴム手袋DBGBT15/8-8.5	61,500	63,000
842	1-9609-01	ハイバロン手袋DBGHY15/6-8.5	41,100	68,000
842	1-9609-02	ハイバロン手袋DBGHY15/8-8.5	43,700	68,000
842	1-9610-01	ネオプレン手袋DBG-NE 15/6-8	30,700	54,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
842	1-9610-02	ネオプレン手袋DBG-NE 15/8-8	33,100	54,000
875	1-1474-12	乾燥ガラス器 13510150Y	5,700	6,200
875	1-1474-13	乾燥ガラス器 13510180Y	8,000	8,600
875	1-1474-14	乾燥ガラス器 13510210Y	11,200	12,000
875	1-1474-15	乾燥ガラス器 13510240Y	16,900	18,000
875	1-1474-16	乾燥ガラス器 13510300Y	25,900	33,000
877	1-5386-01	シリカゲル&乾燥器	12,800	15,000
877	1-5386-11	吸湿シリカゲルカード3枚入	5,400	6,200
883	3-6341-01	除湿チューブ 46600-050	16,400	16,900
883	3-6341-02	除湿チューブ 46600-053	15,800	13,900
883	3-6341-03	除湿チューブ 46600-054	19,300	19,700
887	1-5811-01	成形真空デシケーター MVD-300	83,500	86,000
887	1-6158-01	成形真空デシケーター MVD-100	63,000	65,000
887	1-1462-01	真空デシケーター VDR-20	18,200	19,200
898	3-6363-01	ビペットラック AR5000	14,800	15,300
949	8-4764-02	ハンディサイドカート62073 ホワイト	35,600	39,000
973	7-255-01	PFAシャーレ 50型	3,000	3,300
973	7-255-02	PFAシャーレ 75型	5,000	5,600
973	7-255-04	PFAシャーレ 100型	6,500	7,200
974	2-9442-01	ペトリ皿3160-60	1,000	1,050
974	2-9443-01	ペトリ皿3160-100	900	940
974	2-9444-01	ペトリ皿3160-101	900	940
974	2-9445-01	ペトリ皿3160-102	1,100	1,150
974	2-9447-01	ペトリ皿3160-152	1,500	1,570
974	2-3977-01	シャーレ 3160065	620	700
974	2-3977-02	シャーレ 3160072	790	900
974	2-3977-03	シャーレ 3160077	950	1,100
974	2-3977-04	シャーレ 3160081	2,400	2,600
974	1-8403-01	ペトリディッシュ 217554307	2,400	2,500
974	1-8403-02	ペトリディッシュ 217554607	3,100	3,300
974	1-8403-03	ペトリディッシュ 217554804	3,200	3,400
974	1-8403-04	ペトリディッシュ 217555106	3,600	3,800
975	1-4564-01	フラットシャーレ FS-30	440	490
975	1-4564-02	フラットシャーレ FS-45	440	490
975	1-4564-03	フラットシャーレ FS-60	460	500
975	1-4564-04	フラットシャーレ FS-70	460	500
975	1-4564-05	フラットシャーレ FS-90A	480	530
975	1-4564-06	フラットシャーレ FS-90B	560	610
975	1-4564-07	フラットシャーレ FS-100	1,320	1,450
975	1-4564-08	フラットシャーレ FS-120	1,860	1,980
975	2-4727-01	ペトリディッシュ D-210-16	37,500	38,800
976	3-5574-01	細胞培養用ディッシュ0030700112	11,000	10,300
976	3-5574-02	細胞培養用ディッシュ0030700015	7,000	9,200
976	3-5574-03	細胞培養用ディッシュ0030701119	13,000	11,100
976	3-5574-04	細胞培養用ディッシュ0030701011	8,000	10,000
976	3-5574-05	細胞培養用ディッシュ0030702115	28,000	19,800
976	3-5574-06	細胞培養用ディッシュ0030702018	14,000	17,800
978	2-1994-01	滅菌セルスプレッダー 33211435D	2,750	3,100
978	2-1994-02	滅菌セルスプレッダー 33212153D	4,000	4,400
978	2-1994-03	滅菌セルスプレッダー 33212406D	5,000	5,500
979	2-8589-02	細胞培養フラスコVTC-F75V	10,650	10,780
979	2-8589-03	細胞培養フラスコVTC-F175V	8,200	8,250
979	2-8589-04	細胞培養フラスコVTC-F25P	9,650	9,860
979	2-8589-05	細胞培養フラスコVTC-F75P	9,400	9,850
981	3-5573-01	細胞培養用フラスコ 0030710126	23,000	22,600
981	3-5573-02	細胞培養用フラスコ 0030710029	20,000	20,400
981	3-5573-04	細胞培養用フラスコ 0030711025	15,000	15,300
981	3-5573-05	細胞培養用フラスコ 0030712129	16,000	18,200
981	3-5573-06	細胞培養用フラスコ 0030712021	16,000	16,300
983	2-2066-01	ストレージボトル 丸型 431175	10,610	11,000
983	2-2066-02	ストレージボトル 丸型 430281	11,130	11,500
983	2-2066-03	ストレージボトル 丸型 430282	21,300	22,000
983	2-2066-04	ストレージボトル 丸型 430518	24,900	25,700
983	2-2067-02	ストレージボトル 角型 431431	16,400	16,900
983	2-2067-03	ストレージボトル 角型 431432	22,700	23,400
984	3-6483-07	PETG滅菌培地瓶 WPGGC2000S	16,000	18,000
985	2-7208-07	フィルコンNシリンジ 10μm	29,000	32,000
985	2-7208-01	フィルコンN シリンジ20μm	29,000	32,000
985	2-7208-02	フィルコンN シリンジ30μm	29,000	32,000
985	2-7208-03	フィルコンN シリンジ50μm	29,000	32,000
985	2-7208-04	フィルコンN シリンジ70μm	29,000	32,000
985	2-7208-05	フィルコンN シリンジ100μm	29,000	32,000
985	2-7208-06	フィルコンN シリンジ200μm	29,000	32,000
985	2-7208-08	フィルコンNシリンジ 500μm	29,000	32,000
985	2-7209-07	フィルコンNカップ 10μm	29,000	32,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
985	2-7209-01	フィルコンN カップ20μm	29,000	32,000
985	2-7209-02	フィルコンN カップ 30μm	29,000	32,000
985	2-7209-03	フィルコンN カップ50μm	29,000	32,000
985	2-7209-04	フィルコンN カップ70μm	29,000	32,000
985	2-7209-05	フィルコンN カップ100μm	29,000	32,000
985	2-7209-06	フィルコンN カップ200μm	29,000	32,000
985	2-7209-08	フィルコンNカップ 500μm	29,000	32,000
985	2-7210-07	フィルコンSシリンジ 10μm	47,000	52,000
985	2-7210-01	フィルコンS シリンジ20μm	47,000	52,000
985	2-7210-02	フィルコンS シリンジ30μm	47,000	52,000
985	2-7210-03	フィルコンS シリンジ50μm	47,000	52,000
985	2-7210-04	フィルコンS シリンジ70μm	47,000	52,000
985	2-7210-05	フィルコンS シリンジ100μm	47,000	52,000
985	2-7210-06	フィルコンS シリンジ200μm	47,000	52,000
985	2-7210-08	フィルコンSシリンジ 500μm	47,000	52,000
985	2-7211-07	フィルコンSカップ 10μm	47,000	52,000
985	2-7211-01	フィルコンS カップ20μm	47,000	52,000
985	2-7211-02	フィルコンS カップ 30μm	47,000	52,000
985	2-7211-03	フィルコンS カップ50μm	47,000	52,000
985	2-7211-04	フィルコンS カップ70μm	47,000	52,000
985	2-7211-05	フィルコンS カップ100μm	47,000	52,000
985	2-7211-06	フィルコンS カップ200μm	47,000	52,000
986	2-1919-04	セルストレナー-352235	68,200	70,300
986	2-7206-01	メディオンS 35μm	12,500	14,000
986	2-7206-02	メディオンS 50μm	12,500	14,000
986	2-7207-01	メディオンN 35μm	8,500	9,500
986	2-7207-02	メディオンN 50μm	8,500	9,500
988	2-4734-03	PCRラック T327-1	2,000	2,130
988	2-4734-13	PCRチューブ コンビボックスT327	4,400	4,680
988	2-4729-01	PCRチューブ 8連 T320-1N	17,100	18,100
988	2-4729-02	PCRチューブ 8連 T322-1N	18,900	20,000
991	3-6310-01	マイクロチューブ T2076A	4,200	4,350
991	3-6310-11	マイクロチューブ T2076S-CA	5,400	5,590
991	3-6310-02	マイクロチューブ T2077A	4,200	4,350
991	3-6310-03	マイクロチューブ T2078A	4,200	4,350
991	3-6310-04	マイクロチューブ T2079A	4,200	4,350
991	3-6310-05	マイクロチューブ T2080A	4,200	4,350
991	3-6364-01	マイクロチューブT7456-001	3,700	3,830
991	3-6364-02	マイクロチューブT7100BK	3,800	3,940
992	1-4315-02	低吸着チューブ T330-7LST	19,800	21,100
993	2-4731-07	プロビオクライオチューブ T335-4	23,600	24,900
993	2-4731-08	プロビオクライオチューブ T335-6	23,600	24,900
993	2-4731-09	プロビオクライオチューブ T335-7	23,600	24,900
994	1-2226-01	スクリーキャップ付遠沈管T334-2S	18,800	19,900
994	1-2226-02	スクリーキャップ付遠沈管T334-4S	18,800	19,900
994	1-2226-03	スクリーキャップ付遠沈管T334-5S	18,800	19,900
994	1-2226-04	スクリーキャップ付遠沈管T334-6S	18,800	19,900
994	1-2226-05	スクリーキャップ付遠沈管T334-7S	18,800	19,900
994	2-8005-01	マイクロチューブ T335-2SPRTP	31,200	33,000
994	2-8005-02	マイクロチューブ T335-4SPRTP	31,200	33,000
994	2-8005-03	マイクロチューブ T335-5SPRTP	31,200	32,000
994	2-8005-04	マイクロチューブ T335-6SPRTP	31,200	33,000
994	2-8005-05	マイクロチューブ T335-7SPRTP	31,200	33,000
996	2-3837-01	サンプルチューブ T552-5ATTP	13,900	14,700
996	2-3837-02	サンプルチューブ T552-7ATTP	15,200	16,100
996	2-3837-03	サンプルチューブ T552-10ATTP	16,700	17,600
996	2-3837-04	サンプルチューブ T552-12ATTP	17,400	18,400
996	2-3837-05	サンプルチューブ T552-30ATTP	12,500	13,600
996	2-3837-11	リップシール付キャップ T552W	7,600	8,030
996	2-3837-13	キャップ T552WTP	9,100	9,610
996	2-3837-14	キャップ T552-7WTP	8,300	8,770
996	2-3837-15	キャップ T552-30WTP	5,500	6,800
997	3-7098-01	バイオハザードラベルKL45.1	7,800	11,000
997	3-6344-01	5ml 遠心チューブ 1410-00	28,600	32,800
997	3-6344-02	5ml 遠心チューブ 1410-09	30,200	34,600
997	3-6344-03	5ml 遠心チューブ 1410-S0	32,000	36,600
997	3-6344-04	5ml 遠心チューブ 1410-S7	33,400	38,200
998	3-6378-01	クライオバイアル CRY11S	2,200	2,270
998	3-6378-02	クライオバイアル CRY12S	2,200	2,270
998	3-6378-03	クライオバイアル CRY12CS	2,200	2,270
998	3-6378-05	クライオバイアル CRY14S	3,100	3,210
998	3-6378-06	クライオバイアル CRY14CS	3,100	3,210
998	3-6378-07	クライオバイアル CRY15S	3,100	3,210
998	3-6378-08	クライオバイアル CRY15CS	3,100	3,210
998	3-6314-01	クライオバイアル CRY01S	2,200	2,270

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
998	3-6314-02	クライオバイアル CRY02S	2,200	2,270
998	3-6314-03	クライオバイアル CRY02CS	2,200	2,270
998	3-6314-04	クライオバイアル CRY03S	2,800	2,900
998	3-6314-05	クライオバイアル CRY04S	3,100	3,210
998	3-6314-07	クライオバイアル CRY05S	3,100	3,210
998	3-6368-01	クライオチューブ 6112-SOS	25,300	28,000
998	3-6369-01	クライオチューブ 6212-SOS	24,100	27,600
998	3-6368-02	クライオチューブ 6121-SOS	25,300	28,000
998	3-6368-03	クライオチューブ 6122-SOS	25,300	28,000
998	3-6369-02	クライオチューブ 6222-SOS	24,100	27,600
998	3-6368-04	クライオチューブ 6131-SOS	24,900	27,600
998	3-6368-05	クライオチューブ 6132-SOS	24,900	27,600
998	3-6368-06	クライオチューブ 6141-SOS	19,800	22,000
998	3-6368-07	クライオチューブ 6142-SOS	19,800	22,000
998	3-6369-03	クライオチューブ 6242-SOS	17,100	17,000
998	3-6367-01	キャップインサート 6000-01	9,500	9,800
998	3-6367-02	キャップインサート 6000-02	9,500	9,800
998	3-6367-03	キャップインサート 6000-03	9,500	9,800
998	3-6367-04	キャップインサート 6000-04	9,500	9,800
998	3-6367-05	キャップインサート 6000-05	9,500	9,800
998	3-6367-06	キャップインサート 6000-06	9,500	9,800
998	3-6367-07	キャップインサート 6000-07	9,500	9,800
998	3-6334-01	クライオラック 5160-0G	14,700	17,000
1005	2-7215-01	タンパク質結晶化プレート MRC-2UV	17,100	18,900
1005	2-7215-04	タンパク質結晶化プレート LCP	68,300	75,000
1006	3-5575-01	細胞培養用プレート 0030720113	16,000	17,400
1006	3-5575-02	細胞培養用プレート 0030720016	16,000	15,600
1006	3-5575-04	細胞培養用プレート 0030721110	17,000	19,800
1006	3-5575-05	細胞培養用プレート 0030721012	17,000	17,800
1006	3-5575-06	細胞培養用プレート 0030722116	21,000	19,800
1006	3-5575-07	細胞培養用プレート 0030722019	21,000	17,800
1006	3-5575-08	細胞培養用プレート 0030723112	22,000	22,700
1006	3-5575-09	細胞培養用プレート 0030723015	20,000	20,500
1006	3-5575-10	細胞培養用プレート 0030730119	23,000	24,400
1006	3-5575-11	細胞培養用プレート 0030730011	23,000	21,900
1006	3-5575-12	細胞培養用プレート 0030730127	55,000	54,000
1012	1-329-01	ユニラックジュニアS500-25B	4,800	5,070
1012	1-329-02	ユニラックジュニアS500-25R	4,800	5,070
1012	1-329-03	ユニラックジュニアS500-25Y	4,800	5,070
1012	1-4314-01	ユニラック S500-80AS	6,200	6,550
1012	1-4314-03	ユニラック S500-80B	6,200	6,550
1012	1-4314-04	ユニラック S500-80G	6,200	6,550
1012	1-4314-06	ユニラック S500-80P	6,200	6,550
1012	1-4314-07	ユニラック S500-80Y	6,200	6,550
1012	1-4314-02	ユニラック S501-80 カバー10入	4,000	4,230
1013	1-4309-01	PCRラック T328-96AS 20入	21,800	23,000
1013	1-4309-02	PCRラック T328-96B	21,800	23,000
1013	1-4309-03	PCRラック T328-96G	21,800	23,000
1013	1-4309-04	PCRラック T328-96O	21,800	23,000
1013	1-4309-05	PCRラック T328-96P	21,800	23,000
1013	1-4309-06	PCRラック T328-96Y	21,800	23,000
1014	2-4970-01	色が変わる保冷ラック5630-T6	52,000	55,000
1017	3-6297-01	プラスチッククライオボックスR3121	4,500	5,000
1018	3-6263-10	細胞凍結コンテナ-BCS-172	53,000	56,000
1018	3-6263-11	細胞凍結コンテナ-BCS-262	53,000	56,000
1019	1-1473-01	フリーズボックス 61000281	15,000	16,400
1019	1-1473-02	フリーズボックス 61000200	11,500	12,600
1022	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,200	15,400
1022	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタブレット	6,100	6,200
1022	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,400	12,500
1022	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,000	12,100
1022	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,700	10,800
1022	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,300	15,500
1022	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	9,900	10,000
1022	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,200	13,300
1022	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,300	11,400
1022	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	48,800	49,300
1022	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,600	13,700
1022	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,900	12,000
1022	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,400	34,700
1022	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	50,300	50,800
1022	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	6,300	6,400
1022	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,500	13,600
1022	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,200	18,400
1022	6-8814-17	粉末培地ノボビオン加mEC 14582	13,900	14,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1022	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,500	15,700
1022	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,200	16,400
1022	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	55,100	55,700
1022	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,800	9,900
1022	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,000	10,100
1022	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,900	9,000
1022	6-8814-40	セテナイトシスチンブイオン7709	22,800	23,000
1022	6-8814-30	粉末培地セテナイト増菌ブイオン 7717	18,100	18,300
1022	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,800	10,900
1022	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアデイス	10,200	10,300
1022	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,300	11,400
1022	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,300	14,400
1022	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,700	19,900
1022	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,100	14,200
1022	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	21,200	21,400
1022	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,800	8,900
1022	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,700	5,800
1022	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,700	20,900
1022	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,600	18,800
1022	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	32,100	32,400
1022	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,000	19,200
1022	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	26,700	27,000
1022	6-8814-64	粉末培地 セトリマド寒天	21,600	21,800
1022	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,800	13,900
1022	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	23,200	23,400
1022	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,000	15,200
1022	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	10,800	10,900
1022	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	12,800	12,900
1022	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,500	15,700
1022	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,300	20,500
1022	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,300	23,500
1022	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジヨンブイオン	25,700	26,000
1022	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,800	19,000
1022	6-8814-71	粉末培地フレイザーリステリア増菌ブイオン	18,500	18,700
1022	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,400	14,500
1022	6-8814-94	粉末培地 11781	10,200	10,300
1022	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	18,100	18,300
1022	6-8814-86	粉末培地 12122	11,600	11,700
1022	3-3493-01	粉末培地1. 11972. 0500	32,700	33,000
1022	3-3493-03	粉末培地1. 10259. 0500	40,800	41,200
1022	3-3493-04	粉末培地1. 05410. 0500	27,700	28,000
1022	3-3493-05	粉末培地1. 11699. 0500	28,600	28,900
1022	3-3493-06	粉末培地1. 05411. 0500	25,000	25,300
1022	3-3493-07	粉末培地1. 10455. 0500	20,900	21,100
1022	3-3493-08	粉末培地1. 05406. 0500	30,300	30,600
1024	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,700	12,800
1024	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,000	13,100
1024	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT	13,000	13,100
1024	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,000	13,100
1024	2-7522-05	アンブル培地 PD20047SO	12,100	12,200
1035	3-5407-01	ATPマルチメーター本体	360,000	374,000
1035	3-5407-12	ATPマルチメーター水用スワブ	34,000	35,500
1035	3-5407-13	ATPマルチメーターATP陽性コントロール	12,000	12,500
1035	3-5407-14	マルチメータキャリブレーションセット	108,000	112,000
1035	3-5407-15	マルチメータpH・温度測定用プローブ	21,000	21,900
1035	3-5407-16	ATPマルチメーター温度測定用プローブ	135,000	140,000
1035	3-5407-17	ATPマルチメーター導電率測定用プローブ	49,000	51,000
1036	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	31,300	31,600
1037	1-8057-02	TOCサンプリングスワブ TX761K	5,400	5,560
1038	3-5408-01	残留タンパク測定スワブ63003-100	39,000	40,500
1043	2-4208-01	分注器シングルポンプタイプ561000	438,000	453,800
1043	2-4208-02	自動分注器 ダブルポンプタイプ	498,000	515,800
1043	2-4208-13	自動分注器 チューブセット561101	30,200	31,500
1043	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	30,200	31,500
1043	2-4208-14	自動分注器 チューブセット561103	30,200	31,500
1043	2-4208-15	自動分注器 チューブセット561104	30,200	31,500
1043	2-4208-16	自動分注器 チューブセット561105	30,200	31,500
1043	2-4208-17	自動分注器 チューブセット562101	33,400	34,600
1043	2-4208-18	自動分注器 チューブセット562102	33,400	34,600
1043	2-4208-19	自動分注器 チューブセット562103	33,400	34,600
1043	2-4208-20	自動分注器 チューブセット562104	33,400	34,600
1043	2-4208-21	自動分注器 チューブセット562105	33,400	34,600
1043	2-4208-22	自動分注器 ポンプ用チューブ561301	6,800	7,100
1043	2-4208-23	自動分注器 ポンプ用チューブ561302	6,800	7,100
1043	2-4208-24	自動分注器 ポンプ用チューブ513011	6,800	7,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1043	2-4208-25	自動分注器 ポンプ用チューブ561304	6,800	7,100
1043	2-4208-26	自動分注器 ポンプ用チューブ561305	6,800	7,100
1043	2-4208-27	自動分注器 フットペダル	17,500	18,000
1043	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	34,500	35,800
1045	1-762-01	コロナカウンターペン3133	7,000	7,190
1045	1-762-11	コロナカウンター交換用ペン3135	1,400	1,440
1047	6-490-01	白金線ホルダー 5本セット 青	4,000	3,300
1047	6-490-02	白金線ホルダー 5本セット 赤	4,000	3,300
1047	6-490-03	白金線ホルダー 5本セット 黄	4,000	3,300
1047	6-490-04	白金線ホルダー0.3mm保持径 緑5本入	5,000	4,200
1047	1-1436-01	白金線挟 真鍮通し(上)	1,300	1,500
1048	3-6463-01	ループ滅菌器 3399012	168,000	170,000
1053	2-4631-11	リサーチプラスF 10μL	21,700	22,000
1053	2-4631-12	リサーチプラスF 20μL	21,700	22,000
1053	2-4631-13	リサーチプラスF 25μL	21,700	22,000
1053	2-4631-14	リサーチプラスF 50μL	21,700	22,000
1053	2-4631-15	リサーチプラスF 100μL	21,700	22,000
1053	2-4631-16	リサーチプラスF 200μL	21,700	22,000
1053	2-4631-17	リサーチプラスF 250μL	21,700	22,000
1053	2-4631-18	リサーチプラスF 500μL	21,700	22,000
1053	2-4631-19	リサーチプラスF 1000μL	21,700	22,000
1053	2-4632-11	リサーチプラスV 0.1-2.5μL	37,200	37,500
1053	2-4632-12	リサーチプラスV 0.5-10μL	37,200	37,500
1053	2-4632-18	マイクロビペット3120(ライトグレー)	37,200	37,500
1053	2-4632-13	リサーチプラスV 2-20μL	36,000	37,500
1053	2-4632-14	リサーチプラスV 10-100μL	36,000	37,500
1053	2-4632-15	リサーチプラスV 20-200μL	36,000	37,500
1053	2-4632-19	マイクロビペット3120(オレンジ)	36,000	37,500
1053	2-4632-16	リサーチプラスV 100-1000μL	36,000	37,500
1053	2-4632-17	リサーチプラスV 500-5000μL	37,200	37,500
1053	2-4632-20	マイクロビペット3120(ライトブルー)	37,200	37,500
1053	2-4636-21	リサーチプラスM 8ch 0.5-10	92,000	94,600
1053	2-4636-22	リサーチプラスM 8ch 10-100	92,000	94,600
1053	2-4636-23	リサーチプラスM 8ch 30-300	92,000	94,600
1054	2-4633-31	マイクロビペット4921000010	26,000	26,900
1054	2-4633-32	マイクロビペット4921000028	26,000	26,900
1054	2-4633-33	マイクロビペット4921000036	26,000	26,900
1054	2-4633-34	マイクロビペット4921000044	26,000	26,900
1054	2-4633-35	マイクロビペット4921000052	26,000	26,900
1054	2-4633-36	マイクロビペット4921000079	26,000	26,900
1054	2-4633-37	マイクロビペット4921000087	26,000	26,900
1054	2-4633-38	マイクロビペット4921000095	26,000	26,900
1054	2-4633-39	マイクロビペット4921000109	26,000	26,900
1054	2-4633-20	マイクロビペット4921 青200μl	26,000	26,900
1054	2-4633-21	マイクロビペット4921 青250μl	26,000	26,900
1054	2-4633-22	マイクロビペット4921 青500μl	26,000	26,900
1054	2-4633-23	マイクロビペット4921 青1000μl	26,000	26,900
1054	2-4633-24	マイクロビペット4921 赤2000μl	26,000	26,900
1054	2-4633-25	マイクロビペット4921 赤2500μl	26,000	26,900
1054	2-4634-11	ビペット4920 0.1-2.5	39,800	40,800
1054	2-4634-12	ビペット4920 0.5-10	39,800	40,800
1054	2-4634-13	ビペット4920 2-20 ライトグレー	39,800	40,800
1054	2-4634-14	ビペット4920 2-20 イエロ	39,800	40,800
1054	2-4634-15	ビペット4920 10-100	39,800	40,800
1054	2-4634-16	ビペット4920 20-200	39,800	40,800
1054	2-4634-17	ビペット4920 30-300	39,800	40,800
1054	2-4634-18	ビペット4920 100-1000	39,800	40,800
1054	2-4634-19	ビペット4920 0.25-2.5ml	39,800	40,800
1054	2-4634-20	ビペット4920 0.5-5ml	39,800	40,800
1054	2-4634-21	ビペット4920 1-10ml	39,800	40,800
1054	1-2890-01	電動ビペット4861000015	73,300	71,600
1054	1-2890-02	電動ビペット4861000023	73,300	71,600
1054	1-2890-03	電動ビペット4861000031	73,300	71,600
1054	1-2890-04	電動ビペット4861000040	73,300	71,600
1054	1-2890-05	電動ビペット4861000058	73,300	71,600
1054	1-2890-06	電動ビペット4861000066	73,300	71,600
1054	1-2890-07	電動ビペット4861000104	128,200	125,000
1054	1-2890-08	電動ビペット4861000120	128,200	125,000
1054	1-2890-09	電動ビペット4861000147	128,200	125,000
1054	1-2890-10	電動ビペット4861000163	128,200	125,000
1054	1-2890-11	電動ビペット4861000112	153,500	146,000
1054	1-2890-12	電動ビペット4861000139	153,500	146,000
1054	1-2890-13	電動ビペット4861000155	153,500	146,000
1055	2-4645-71	マルチビペット4982000012	48,900	49,600
1055	2-4645-41	コンチップアドバン0030089405	13,600	13,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1055	2-4645-42	コンビチップアドバン0030089413	13,600	13,800
1055	2-4645-43	コンビチップアドバン0030089421	13,600	13,800
1055	2-4645-44	コンビチップアドバン0030089430	13,600	13,800
1055	2-4645-45	コンビチップアドバン0030089448	13,600	13,800
1055	2-4645-46	コンビチップアドバン0030089456	13,600	13,800
1055	2-4645-47	コンビチップアドバン0030089464	13,600	13,800
1055	2-4645-81	コンビチップアドバン0030089472	17,800	16,300
1055	2-4645-68	コンビチップアドバン0030089480	17,900	18,100
1055	2-4645-49	コンビチップアドバン0030089618	25,700	26,000
1055	2-4645-50	コンビチップアドバン0030089626	25,700	26,000
1055	2-4645-51	コンビチップアドバン0030089634	25,700	26,000
1055	2-4645-52	コンビチップアドバン0030089642	25,700	26,000
1055	2-4645-53	コンビチップアドバン0030089650	25,700	26,000
1055	2-4645-54	コンビチップアドバン0030089669	25,700	26,000
1055	2-4645-55	コンビチップアドバン0030089677	25,700	26,000
1055	2-4645-82	コンビチップアドバン0030089685	32,900	30,300
1055	2-4645-76	コンビチップアドバン0030089693	32,900	32,800
1055	2-4645-66	アダプター 0030089731	9,900	10,200
1055	2-4645-65	アダプター 0030089740	9,900	10,200
1055	2-4635-01	マイクロペット 4720 1-10ml	50,500	51,400
1055	2-4635-11	バリチップ 1-10ml	14,400	14,900
1055	2-4635-12	バリチップ 2.5-10ml	11,900	11,200
1056	2-4876-01	epTIPSスタンダード 93401	7,400	8,600
1056	2-4876-02	epTIPSスタンダード 93403	7,000	8,100
1056	2-4876-03	epTIPSスタンダード 93404	5,400	5,300
1056	2-4876-04	epTIPSスタンダード 93405	5,400	5,300
1056	2-4876-05	epTIPSスタンダード 93406	5,400	5,300
1056	2-4876-06	epTIPSスタンダード 93407	7,900	9,000
1056	2-4876-07	epTIPSスタンダード 93408	4,300	6,200
1056	2-4876-08	epTIPSスタンダード 93409	8,300	7,200
1056	2-4876-09	epTIPSスタンダード 93400	7,500	7,400
1056	2-4876-10	epTIPSスタンダード 93410	10,800	10,600
1056	2-4878-02	epTIPS ラック 93484	6,700	7,000
1056	2-4878-03	epTIPS ラック 93485	6,700	7,000
1056	2-4878-04	epTIPS ラック 93486	6,700	7,000
1056	2-4878-05	epTIPS ラック 93488	5,500	6,300
1056	2-4878-06	epTIPS ラック 93489	10,200	8,400
1056	2-4874-02	epTIPSボックス 93453	4,300	4,000
1056	2-4874-03	epTIPSボックス 93454	4,100	4,000
1056	2-4874-04	epTIPSボックス 93455	4,100	4,000
1056	2-4874-05	epTIPSボックス 93456	4,100	4,000
1056	2-4874-06	epTIPSボックス 93457	4,300	4,500
1056	2-4874-07	epTIPSボックス 93458	4,500	5,300
1056	2-4874-08	epTIPSボックス 93459	4,700	4,800
1056	2-4875-01	epTIPSリロード 93421	9,900	9,600
1056	2-4875-02	epTIPSリロード 93423	9,600	8,600
1056	2-4875-03	epTIPSリロード 93424	7,900	8,200
1056	2-4875-04	epTIPSリロード 93425	8,000	8,200
1056	2-4875-05	epTIPSリロード 93426	8,000	8,200
1056	2-4875-06	epTIPSリロード 93427	9,600	9,900
1056	2-4875-07	epTIPSリロード 93428	6,500	6,600
1056	2-4873-01	epTIPS セット 93461	8,900	8,200
1056	2-4873-02	epTIPS セット 93463	8,500	7,500
1056	2-4873-03	epTIPS セット 93464	7,500	7,200
1056	2-4873-04	epTIPS セット 93465	7,600	7,200
1056	2-4873-05	epTIPS セット 93466	7,600	7,700
1056	2-4873-06	epTIPS セット 93467	8,400	10,100
1056	2-4873-07	epTIPS セット 93468	7,300	7,100
1056	2-4877-01	epTIPS シングル 93474	3,900	4,000
1056	2-4877-02	epTIPS シングル 93476	3,900	4,000
1056	1-1790-01	フィルターチップ 93651	23,100	24,400
1056	1-1790-02	フィルターチップ 93652	23,100	24,400
1056	1-1790-03	フィルターチップ 93653	23,100	23,300
1056	1-1790-04	フィルターチップ 93654	23,100	23,300
1056	1-1790-05	フィルターチップ 93655	23,100	23,300
1056	1-1790-06	フィルターチップ 93656	23,100	24,300
1056	1-1790-07	フィルターチップ 93657	25,200	23,300
1056	1-1790-09	フィルターチップ 93659	13,500	12,700
1056	1-1790-10	フィルターチップ 93660	13,500	10,500
1060	1-6855-01	ピペットマン P-2	37,300	37,000
1060	1-6855-02	ピペットマン P-10	37,300	37,000
1060	1-6855-07	ピペットマン P-5000	37,300	37,000
1060	1-6855-08	ピペットマン P-10ml	37,300	37,000
1060	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	600	650
1060	1-6856-02	セーフティフィルター F161241	3,400	3,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1060	2-6855-11	ピペットマン ネオ P2N	38,500	37,500
1060	2-6855-12	ピペットマン ネオ P10N	38,500	37,500
1060	2-6855-13	ピペットマン ネオ P20N	33,000	32,500
1060	2-6855-14	ピペットマン ネオ P100N	33,000	32,500
1060	2-6855-15	ピペットマン ネオ P200N	33,000	32,500
1060	2-6855-16	ピペットマン ネオ P1000N	33,000	32,500
1061	1-7906-01	ピペットマンL P-2L	38,500	38,000
1061	1-7906-02	ピペットマンL P-10L	38,500	38,000
1061	1-7906-03	ピペットマンL P-20L	35,500	36,000
1061	1-7906-04	ピペットマンL P-100L	35,500	36,000
1061	1-7906-05	ピペットマンL P-200L	35,500	36,000
1061	1-7906-06	ピペットマンL P-1000L	35,500	36,000
1061	1-7906-07	ピペットマンL P-5000L	38,500	38,000
1061	1-7906-08	ピペットマンL P-10mL L	38,500	38,000
1061	1-6659-11	ピペットマンM P10M	73,000	75,500
1061	1-6659-12	ピペットマンM P20M	73,000	75,500
1061	1-6659-15	ピペットマンM P100M	73,000	75,500
1061	1-6659-13	ピペットマンM P200M	73,000	75,500
1061	1-6659-16	ピペットマンM P300M	73,000	75,500
1061	1-6659-14	ピペットマンM P1200M	73,000	75,500
1061	1-6659-17	ピペットマンM P5000M	73,000	75,500
1061	1-6659-18	ピペットマンM P10mLM	73,000	75,500
1061	2-6856-21	ピペットマン ネオ P8×20N	92,000	93,000
1061	2-6856-22	ピペットマン ネオ P12×20N	110,000	112,000
1061	2-6856-23	ピペットマン ネオ P8×200N	92,000	93,000
1061	2-6856-24	ピペットマン ネオ P12×200N	110,000	112,000
1062	1-6857-13	チップ D5000イーザーパック	11,000	10,500
1062	1-6858-12	ダイヤモンドチップ DF1000ST	12,600	13,000
1069	1-2479-01	マルチチャンネルピペットター4080	66,200	69,500
1069	1-2479-02	マルチチャンネルピペットター4081	66,200	69,500
1069	1-2479-03	マルチチャンネルピペットター4082	66,200	69,500
1069	1-2479-04	マルチチャンネルピペットター4083	66,200	69,500
1069	1-2479-05	マルチチャンネルピペットター4084	87,200	91,500
1069	1-2479-06	マルチチャンネルピペットター4085	87,200	91,500
1069	1-2479-07	マルチチャンネルピペットター4086	87,200	91,500
1069	1-2479-08	マルチチャンネルピペットター4087	87,200	91,500
1069	1-2479-11	マルチチャンネルピペットスタンド4088	12,600	13,200
1078	2-3006-09	アイビスピペットチップ1-5000C	14,400	15,400
1080	2-4968-01	ピペットチップマクロ5mL4410-00	22,800	22,400
1080	2-4968-02	ピペットチップマクロ5mL4411-SO	11,200	11,600
1080	2-4968-03	ピペットチップマクロ5mL4411-SF	59,500	61,300
1080	2-4969-01	ピペットチップマクロ5mL4420-00	22,800	22,400
1080	2-4969-02	ピペットチップマクロ5mL4421-SO	11,600	12,000
1082	3-6370-01	ゲル用チップ 4817-00	21,000	21,700
1082	3-6370-02	ゲル用チップ 4817-0A	39,900	43,500
1082	3-6370-03	ゲル用チップ 4817-0B	60,500	65,600
1082	3-6370-04	ゲル用チップ 4837-00	21,000	21,700
1082	3-6370-05	ゲル用チップ 4837-0A	39,900	43,300
1082	3-6370-06	ゲル用チップ 4837-0B	60,500	69,600
1084	3-6309-03	ピペトリザーバー R3133	2,900	3,000
1085	1-1468-02	Opus分注セット 958135010	370,000	391,900
1085	1-1468-03	Opus測定セット 958232010	307,000	325,200
1085	2-450-08	EMマイスターディスプレイペンサー用ボトル2.5	4,250	4,500
1085	2-4208-01	分注器シングルポンプタイプ561000	438,000	453,800
1085	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	30,200	31,500
1085	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	34,500	35,800
1087	3-7043-01	デジタルビュレット dTrite	120,000	126,000
1087	2-5715-01	デジタルビュレットsolarus20ml	150,000	159,000
1087	2-5715-02	デジタルビュレットsolarus50ml	150,000	159,000
1088	2-450-01	EMディスプレイペンサー 0.2-1ml	40,800	43,400
1088	2-450-02	EMディスプレイペンサー 0.4-2ml	40,800	43,000
1088	2-450-03	EMディスプレイペンサー 1-5ml	40,800	43,000
1088	2-450-04	EMディスプレイペンサー 2-10ml	40,800	43,000
1088	2-450-05	EMディスプレイペンサー 5-30ml	72,100	76,000
1088	2-450-06	EMディスプレイペンサー 10-60ml	79,900	84,000
1088	2-450-07	EMマイスターディスプレイペンサー用ボトル1L	2,500	2,600
1088	2-450-08	EMマイスターディスプレイペンサー用ボトル2.5	4,250	4,500
1088	2-5386-01	EMサイクルディスプレイペンサー0.2~1ML	60,800	64,200
1088	2-5386-02	EMサイクルディスプレイペンサー0.4~2ML	60,800	64,200
1088	2-5386-03	EMサイクルディスプレイペンサー1~5ML	56,200	59,300
1088	2-5386-04	EMサイクルディスプレイペンサー2~10ML	60,800	64,200
1088	2-5386-05	EMサイクルディスプレイペンサー5~30ML	88,000	92,800
1088	2-5386-06	EMサイクルディスプレイペンサー10~60ML	84,800	89,300
1088	2-450-07	EMマイスターディスプレイペンサー用ボトル1L	2,500	2,600
1088	2-450-08	EMマイスターディスプレイペンサー用ボトル2.5	4,250	4,500

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1088	2-5386-09	接続アダプター A32用 9313521	3,200	3,380
1088	2-5386-10	接続アダプター A38用 9313525	3,200	3,380
1088	2-5386-11	接続アダプター S40用 9313527	3,200	3,380
1097	3-7038-01	ピペットフィルター Levo Plus	22,000	23,000
1097	1-335-11	ピペットフィルター 交換用フィルター	900	950
1097	3-7037-01	ピペットフィルター Levo ME	17,800	18,500
1097	3-6459-01	ピベッター P5000	35,000	36,200
1097	3-6459-02	ピベッター P5015	35,000	36,200
1097	3-6459-03	ピベッター P5016	35,000	36,200
1097	3-6459-04	ピベッター P5017	35,000	36,200
1097	3-6459-05	ピベッター P5018	35,000	36,200
1097	3-6459-06	ピベッター P5019	35,000	36,200
1097	3-6459-11	交換用ピペットホルダー P1020	3,600	3,730
1097	3-6459-12	滅菌済フィルター 153 015	7,700	7,970
1097	3-6459-13	未滅菌フィルター 153 016	5,100	5,280
1097	3-6459-14	フィルターコネクタ P3225	3,000	3,110
1097	3-6459-15	交換用ノーズピース P5025	10,200	10,600
1097	3-6459-16	交換用ノーズピース P5070	10,300	10,700
1097	3-6459-17	充電器 P3010	8,900	9,210
1097	3-6459-19	IDラベル P5022	330	340
1098	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,700	9,190
1098	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,700	6,020
1098	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,700	9,190
1098	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,700	6,020
1098	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,700	9,190
1098	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,700	6,020
1100	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,700	9,190
1100	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,700	6,020
1101	2-453-01	EMミニキャップS0.5マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-02	EMミニキャップS1マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-03	EMミニキャップS2マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-04	EMミニキャップS3マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-05	EMミニキャップS4マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-06	EMミニキャップS5マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-07	EMミニキャップS10マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-08	EMミニキャップS20マイクロ100入	1,500	1,700
1101	2-453-09	EMミニキャップS25マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-10	EMミニキャップS30マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-11	EMミニキャップS40マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-12	EMミニキャップS50マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-453-13	EMミニキャップS100マイクロ100入	1,600	1,700
1101	2-454-01	リングキャップS5マイクロ1/5目盛	3,900	4,150
1101	2-454-02	リングキャップS10マイクロ1/2目盛	3,400	3,600
1101	2-454-03	リングキャップS10マイクロ	3,400	3,600
1101	2-454-04	リングキャップS20マイクロ	3,400	3,600
1101	2-454-05	リングキャップS25マイクロ	3,400	3,600
1101	2-454-06	リングキャップS44.7マイクロ	3,400	3,600
1101	2-454-07	リングキャップS50マイクロ	3,400	3,600
1101	2-454-08	リングキャップS40マイクロ1/2目盛	3,400	3,600
1101	2-454-09	リングキャップS100マイクロ	3,400	3,600
1101	2-454-10	リングキャップS100マイクロ1/2目盛	3,400	3,600
1101	2-454-11	リングキャップS200マイクロ1/2目盛	2,900	3,090
1101	2-454-12	リングキャップS44.7ヘパリン	4,200	4,460
1101	2-453-15	EMマイクロピベッター ポリエチレン製	5,000	5,330
1101	2-454-20	ヘマトクリット毛細管ブレイン 1000入	2,900	3,000
1101	2-454-21	ヘマトクリット毛細管ヘパリン処理 千本入	3,400	3,600
1101	2-454-22	ヘマトクリットシーリングワックスプレート	1,500	1,600
1112	1-1679-01	ガスタイトシリンジ 002200	4,700	4,800
1112	1-1679-02	ガスタイトシリンジ 003200	6,500	7,100
1112	1-1679-03	ガスタイトシリンジ 004200	6,700	7,300
1112	1-1679-04	ガスタイトシリンジ 005200	6,200	6,800
1112	1-1679-05	ガスタイトシリンジ 006200	7,700	8,500
1112	1-1679-06	ガスタイトシリンジ 007200	7,200	8,000
1112	1-1679-07	ガスタイトシリンジ 008102	8,600	9,200
1112	1-1679-08	ガスタイトシリンジ 008502	8,400	8,800
1112	1-1682-01	ガスタイトシリンジ 007230	7,800	8,400
1112	1-1682-03	ガスタイトシリンジ 008425	8,400	9,200
1112	1-1682-04	ガスタイトシリンジ 008762	8,500	8,600
1112	1-1682-05	ガスタイトシリンジ 008960	10,400	11,500
1112	1-1682-06	ガスタイトシリンジ 009462	25,300	27,900
1112	1-1682-07	ガスタイトシリンジ 009660	28,700	30,200
1112	1-1682-08	ガスタイトシリンジ 009760	40,100	42,300
1112	1-1678-01	マイクロシリンジ 001000	6,200	6,900
1112	1-1678-02	マイクロシリンジ 002000	3,800	3,900
1112	1-1678-03	マイクロシリンジ 003000	5,200	5,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1112	1-1678-04	マイクロシリンジ 004000	6,100	6,200
1112	1-1678-05	マイクロシリンジ 005000	6,100	6,200
1112	1-1678-06	マイクロシリンジ 006000	7,500	8,000
1112	1-1678-07	マイクロシリンジ 007000	7,500	8,000
1112	1-1687-01	ルアーロック針 039802 5本入	5,100	5,400
1112	1-1687-02	ルアーロック針 039803 2本入	5,900	6,200
1112	1-1687-03	ルアーロック針 039807 5本入	6,200	6,600
1112	1-1687-04	ルアーロック針 039811 5本入	6,200	6,600
1112	1-1687-05	ルアーロック針 039822 5本入	5,500	5,800
1112	1-1687-06	ルアーロック針 039823 2本入	5,900	6,200
1112	1-1687-07	ルアーロック針 039827 5本入	6,600	7,000
1112	1-1687-08	ルアーロック針 039831 5本入	6,500	6,800
1112	1-1687-09	ルアーロック針 039842 5本入	4,600	5,100
1112	1-1687-10	ルアーロック針 039847 5本入	6,600	7,000
1113	1-2343-11	スタンド 2910010	12,300	13,600
1113	1-2343-13	交換用シリンジ 2910020	9,500	9,800
1113	1-2343-14	交換用シリンジ 2910029	10,100	10,600
1113	1-2343-15	交換用シリンジ 2910035	11,000	11,600
1113	1-2343-16	スタンド(充電機能付) 2910030	53,500	55,000
1113	1-2343-17	交換用針 5本入 036910	4,900	5,400
1113	1-2343-18	交換用針 5本入 038110	4,900	5,200
1113	1-2343-19	交換用針 5本入 039110	4,900	5,200
1116	1-5046-04	フットスイッチ IC3000FTS	30,000	33,000
1117	3-6313-01	アイスパン・バケツ B9902BL	5,500	5,690
1117	3-6313-02	アイスパン・バケツ B9905B	6,900	7,140
1117	3-6313-03	アイスパン・バケツ B8801BL	2,400	2,480
1117	3-6313-04	アイスパン・バケツ B8804B	5,500	5,690
1117	3-6313-05	アイスパン・バケツ B8807G	6,900	7,140
1117	1-2032-01	アイスパン 18848-1101	8,900	10,000
1117	1-2032-02	アイスパン 18848-1102	8,900	10,000
1117	1-2031-01	アイスパン 18848-4101	14,900	17,000
1117	1-2031-02	アイスパン 18848-4102	14,900	17,000
1117	1-1730-01	アイスパン 18848-9101	19,000	21,000
1117	1-1730-02	アイスパン 18848-9102	19,000	21,000
1117	1-2030-01	アイスバケツ 18848-2001	13,200	15,000
1117	1-2030-02	アイスバケツ 18848-2002	13,200	15,000
1117	1-1729-01	アイスバケツ 18848-4001	15,200	18,000
1117	1-1729-02	アイスバケツ 18848-4002	15,200	18,000
1119	4-5328-01	デュワーフラスコ(細口シリジダー型)1C	19,200	20,000
1119	4-5328-02	デュワーフラスコ(細口シリジダー型)3C	20,300	21,200
1119	4-5328-03	デュワーフラスコ(細口シリジダー型)6C	22,600	23,600
1119	4-5328-04	デュワーフラスコ(細口シリジダー型)9C	23,800	24,800
1119	4-5328-05	デュワーフラスコ 細口シリジダー型12C	26,700	27,800
1119	4-5328-06	デュワーフラスコ 細口シリジダー型16C	35,600	37,100
1119	4-5328-07	デュワーフラスコ グリップ付G9C	28,000	29,200
1119	4-5328-08	デュワーフラスコ グリップ付G12C	32,500	33,900
1119	4-5328-09	デュワーフラスコ グリップ付G16C	37,500	39,100
1119	5-390-01	デュワーフラスコ浅型 SCH-9	25,200	26,300
1119	5-390-02	デュワーフラスコ浅型 SCH-15	35,300	36,800
1119	5-390-03	デュワーフラスコ浅型 SCH-20	42,800	44,600
1119	5-390-04	デュワーフラスコ浅型 SCH-30	75,000	78,200
1120	5-393-01	デュワーフラスコ 21AL 1L	53,400	55,700
1120	5-393-02	デュワーフラスコ 22AL 3L	85,800	89,500
1120	5-393-03	デュワーフラスコ 23AL 5L	105,700	109,100
1120	5-393-04	デュワーフラスコ 24AL 10L	135,000	138,800
1120	5-404-01	デュワーフラスコ 30/4C-L 4AL	84,000	87,600
1120	5-404-02	デュワーフラスコ 31C-AL 10L	120,000	125,100
1120	5-404-03	デュワーフラスコ 33C-AL 21L	200,000	206,500
1120	5-391-01	デュワーフラスコ(広口) 26B-E	33,100	34,500
1120	5-391-02	デュワーフラスコ(広口) 27B-E	46,900	48,900
1120	5-391-03	デュワーフラスコ(広口) 28B-E	58,100	60,600
1120	5-391-04	デュワーフラスコ(広口) 29B-E	75,900	79,100
1123	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	145,000	157,000
1123	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	139,000	146,000
1123	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	147,000	154,000
1123	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	190,000	199,000
1123	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	226,000	236,000
1123	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	307,000	322,000
1123	2-5893-02	液体窒素保存容器XC22/5	272,000	285,000
1123	2-5893-03	液体窒素保存容器XC32/8	349,000	366,000
1123	2-5893-04	液体窒素保存容器XC33/22	285,000	298,000
1123	2-5893-05	液体窒素保存容器XC34/18	277,000	299,000
1123	2-5893-06	液体窒素保存容器XC43/28	380,000	398,000
1123	2-5893-07	液体窒素保存容器XC47/11-6	359,000	376,000
1123	2-5893-08	液体窒素保存容器XC47/11-10	364,000	382,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1124	2-5894-01	液体窒素保存容器SC11／7	196,000	205,000
1124	2-5894-03	液体窒素保存容器SC33／26	293,000	307,000
1124	2-5894-04	液体窒素保存容器SC36／32	313,000	328,000
1124	2-5896-01	液体窒素容器CryoSystem750	461,000	483,000
1126	2-897-01	アラーム時計付大画面温湿度計BT-3	2,100	2,300
1144	2-9044-13	替刃No10 ACM10 SM	8,100	8,300
1144	2-9044-15	替刃No16 ACM16 SM	8,100	8,300
1144	2-9044-19	替刃No24 ACM24 SM	10,600	14,500
1159	2-3834-01	SSベースモールド M474-1	13,200	13,900
1159	2-3834-02	SSベースモールド M474-2	13,200	13,900
1159	2-3834-03	SSベースモールド M474-3	13,200	13,900
1159	2-3834-04	SSベースモールド M474-4	13,200	13,900
1159	2-3834-05	SSベースモールド M474-5	13,200	13,900
1159	2-4891-01	ベースモールドM475-1 1000個	29,400	31,100
1159	2-4891-02	ベースモールドM475-2 1000個	29,400	31,100
1159	2-4891-03	ベースモールドM475-3 1000個	29,400	31,100
1159	2-4891-04	ベースモールドM475-4 1000個	29,400	31,100
1159	2-4891-05	ベースモールドM475-5 1000個	29,400	31,100
1161	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし	430	500
1161	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし	640	700
1161	1-9646-12	スライドガラス縁研磨・透明フロスト	920	1,000
1161	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト	1,260	1,400
1161	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ	1,260	1,400
1161	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー	1,260	1,400
1161	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン	1,260	1,400
1161	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク	1,260	1,400
1161	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー	1,260	1,400
1161	1-3345-01	スライドガラス90°	1,030	1,200
1161	1-3381-01	スライドガラス45°・ホワイト	1,160	1,300
1161	1-3381-02	スライドガラス45°・オレンジ	1,160	1,300
1161	1-3381-03	スライドガラス45°・イエロー	1,160	1,300
1161	1-3381-04	スライドガラス45°・グリーン	1,160	1,300
1161	1-3381-05	スライドガラス45°・ピンク	1,160	1,300
1161	1-3381-06	スライドガラス45°・ブルー	1,160	1,300
1161	1-3382-01	スライドガラス90°・ホワイト	880	1,000
1161	1-3382-03	スライドガラス90°・イエロー	880	1,000
1161	1-3382-04	スライドガラス90°・グリーン	880	1,000
1161	1-3382-06	スライドガラス90°・ブルー	880	1,000
1166	3-7106-01	ラポベン 太 黒	330	380
1167	2-5390-01	血球計算盤 8100105	7,250	7,730
1167	2-5390-02	血球計算盤 8100104	7,200	7,710
1167	2-5390-03	血球計算盤 8100102	7,250	7,730
1167	2-5390-04	血球計算盤 8100110	7,250	7,760
1167	2-5390-05	カウンティングチェンバー 8100205	12,500	13,300
1167	2-5390-06	血球計算盤 8100204	12,500	13,400
1167	2-5390-07	カウンティングチェンバー810020241	12,500	13,300
1167	2-5390-08	血球計算盤 8100210	12,500	13,400
1167	2-5390-11	カバーガラス10入 8000121	2,100	2,230
1169	2-2112-01	全自動セルカウンター Moxi Z	458,000	600,000
1169	2-2112-12	Moxiカセット スタイブ 25枚入	19,000	20,000
1170	1-4863-01	染色バット 10130520	1,640	1,800
1170	1-4863-02	染色バット 50101620	2,500	3,300
1170	1-4864-01	染色バット 10130530	1,640	1,800
1170	1-4864-02	染色バット 50101630	1,390	1,600
1172	1-9651-11	スライドメーラー 31011001MA	3,050	3,400
1172	1-9651-12	スライドメーラー 31011002MA	3,300	3,700
1172	1-9651-13	スライドメーラー 31011105MA	3,000	3,100
1172	1-9651-05	スライドメーラー 31011005MA	3,550	4,000
1173	1-9649-01	カードボードメーラー 60001001	900	1,000
1173	1-9649-02	カードボードメーラー 60001002	1,650	1,900
1173	1-9649-03	カードボードメーラー 60001003	2,000	2,300
1173	1-9649-04	カードボードメーラー 60001004	2,650	3,000
1173	3-6694-01	カードボードスライドケース CBSC30	900	980
1173	3-6694-02	カードボードスライドケース CBSC48	1,350	1,500
1177	1-9470-31	超純水製造装置 ZRXQ003JPM	1,663,000	1,710,000
1177	1-9470-41	スターターキット ZRXQSTRTA	639,000	648,000
1177	1-9470-43	標準架台 ZRJKSTDJ1	173,000	178,000
1177	2-7089-11	水道水直結純水製造装置ZRQSV3JP	565,000	573,000
1177	2-7089-08	スターターキット ZRQSSTRTJ	76,000	77,100
1177	2-7089-03	カートリッジ SPROOSI A1	65,000	65,700
1177	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,000	23,200
1177	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,500	14,600
1177	2-5864-01	超純水製造装置ZOOQSVCPJ	900,000	958,000
1177	2-5864-11	スターターキット ZQSVSTRTJ	112,000	120,000
1178	2-7100-11	純水供給型超純水装置Synergy UV	724,000	734,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1178	2-7100-02	スターターキット SYNOSTR TJ	83,000	84,200
1178	2-7100-03	SynergyPak1SYPKOSIA1	70,900	71,600
1178	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,500	14,600
1178	1-9428-21	超純水製造装置 SIMSV01JP	352,000	357,000
1178	1-9428-14	スターターキット SIMSSTRTJ	54,000	54,800
1178	1-9428-11	超純水装置カートリッジSimpliPak	43,400	43,800
1178	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,000	23,200
1178	1-9428-13	最終フィルター SIMFILT ER	15,400	15,600
1179	1-9461-21	高純水製造装置 ZRXV003JP	592,000	606,000
1179	1-9461-31	スターターキット ZRXSSTRTJ	74,000	75,000
1179	2-5862-01	純水製造装置ZLXEVO30JP	418,000	424,000
1179	2-5862-02	純水製造装置ZLXEVO50JP	565,000	573,000
1179	2-5862-03	純水製造装置ZLXEVI00JP	1,026,000	1,040,000
1181	1-9527-01	純水製造装置 PRA-0015-001	320,000	345,000
1181	1-9527-02	純水製造装置 PRA-0015-0V1	370,000	385,000
1182	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,500	14,600
1183	2-9416-01	イオン交換水製造器LABWATER1	97,000	113,000
1183	2-9416-02	イオン交換水製造器LABWATER2	120,000	139,800
1183	2-9416-11	交換カートリッジ D340	25,000	29,600
1183	2-9416-12	交換カートリッジ D700	35,000	40,800
1187	1-385-01	濾過筒ハウジング 1MN1-AS(本体)	11,000	13,000
1191	1-4704-01	精製水 W-20	2,840	2,950
1194	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.5cm 100入	650	670
1194	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	790	810
1194	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	790	810
1194	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	1,030	1,060
1194	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,180	1,210
1194	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,700	1,740
1194	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,340	2,390
1194	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,510	3,580
1194	2-317-09	定性角形濾紙No.1 46×57 100入	14,730	15,030
1194	2-317-10	定性角形濾紙No.1 60×60 100入	18,750	19,130
1194	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	650	670
1194	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	790	810
1194	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	910	930
1194	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	1,030	1,060
1194	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,380	1,410
1194	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	2,020	2,060
1194	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	2,980	3,040
1194	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	4,140	4,230
1194	2-318-09	定性角形濾紙No.2 46×57 100入	15,970	16,290
1194	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,180	1,210
1194	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,500	1,530
1194	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,920	1,960
1194	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,130	2,180
1194	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,660	2,720
1194	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	3,940	4,020
1194	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,520	5,630
1194	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,670	9,870
1194	2-319-09	定性角形濾紙No.3 46×57 100入	31,400	32,000
1194	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	910	930
1194	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,180	1,210
1194	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,380	1,410
1194	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,600	1,640
1194	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	2,020	2,060
1194	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	2,980	3,040
1194	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	4,140	4,230
1194	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,740	5,860
1194	2-320-09	定性角形濾紙No.4 46×57 100入	21,800	22,200
1194	2-321-01	定性円形濾紙No.5 5.5cm 100入	990	1,010
1194	2-321-02	定性円形濾紙No.5 7.0cm 100入	1,380	1,410
1194	2-321-03	定性円形濾紙No.5 9.0cm 100入	1,500	1,530
1194	2-321-04	定性円形濾紙No.5 11.0cm 100入	1,820	1,860
1194	2-321-05	定性円形濾紙No.5 12.5cm 100入	2,130	2,180
1194	2-321-06	定性円形濾紙No.5 15.0cm 100入	3,190	3,260
1194	2-321-07	定性円形濾紙No.5 18.5cm 100入	4,460	4,550
1194	2-321-08	定性円形濾紙No.5 24.0cm 100入	6,910	7,050
1194	2-322-02	定性円形濾紙No.6 7.0cm 100入	1,180	1,210
1194	2-322-03	定性円形濾紙No.6 9.0cm 100入	1,380	1,410
1194	2-322-04	定性円形濾紙No.6 11.0cm 100入	1,700	1,740
1194	2-322-05	定性円形濾紙No.6 12.5cm 100入	2,020	2,060
1194	2-322-06	定性円形濾紙No.6 15.0cm 100入	2,980	3,040
1194	2-322-07	定性円形濾紙No.6 18.5cm 100入	4,140	4,230
1194	2-322-08	定性円形濾紙No.6 24.0cm 100入	5,420	5,530
1194	1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 12.5cm	4,250	4,340

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1194	1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 15.0cm	4,360	4,450
1194	1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 18.5cm	4,570	4,670
1194	1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 24.0cm	6,590	6,730
1194	2-323-01	定量円形濾紙No.40 5.5cm 100入	1,680	1,720
1194	2-323-02	定量円形濾紙No.40 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-323-03	定量円形濾紙No.40 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-323-04	定量円形濾紙No.40 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-323-05	定量円形濾紙No.40 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-323-06	定量円形濾紙No.40 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-323-07	定量円形濾紙No.40 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-323-08	定量円形濾紙No.40 24.0cm 100入	11,430	11,660
1194	2-323-09	定量角形濾紙No.40 46×57 100入	45,700	46,600
1194	2-324-01	定量円形濾紙No.41 5.5cm 100入	1,680	1,720
1194	2-324-02	定量円形濾紙No.41 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-324-03	定量円形濾紙No.41 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-324-04	定量円形濾紙No.41 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-324-05	定量円形濾紙No.41 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-324-06	定量円形濾紙No.41 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-324-07	定量円形濾紙No.41 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-324-08	定量円形濾紙No.41 24.0cm 100入	11,430	11,660
1194	2-324-09	定量角形濾紙No.41 46×57 100入	45,700	46,600
1194	2-325-01	定量円形濾紙No.42 5.5cm 100入	1,680	1,720
1194	2-325-02	定量円形濾紙No.42 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-325-03	定量円形濾紙No.42 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-325-04	定量円形濾紙No.42 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-325-05	定量円形濾紙No.42 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-325-06	定量円形濾紙No.42 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-325-07	定量円形濾紙No.42 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-325-08	定量円形濾紙No.42 24.0cm 100入	11,430	11,660
1194	2-325-09	定量円形濾紙No.42 46×57 100入	43,700	44,600
1194	2-8306-03	定量濾紙 No. 43 9.0cm	2,200	2,250
1194	2-8306-04	定量濾紙 No. 43 11.0cm	2,720	2,780
1194	2-8306-05	定量濾紙 No. 43 12.5cm	3,440	3,510
1194	2-8306-06	定量濾紙 No. 43 15.0cm	4,900	5,000
1194	2-8306-07	定量濾紙 No. 43 18.5cm	7,290	7,440
1194	2-326-02	定量円形濾紙No.44 7.0cm 100入	2,080	2,130
1194	2-326-03	定量円形濾紙No.44 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-326-04	定量円形濾紙No.44 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-326-05	定量円形濾紙No.44 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-326-06	定量円形濾紙No.44 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-326-07	定量円形濾紙No.44 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-326-08	定量円形濾紙No.44 24.0cm 100入	12,550	12,810
1194	2-327-01	定量円形濾紙No.50 5.5cm 100入	1,460	1,490
1194	2-327-02	定量円形濾紙No.50 7.0cm 100入	1,880	1,920
1194	2-327-03	定量円形濾紙No.50 9.0cm 100入	1,980	2,020
1194	2-327-04	定量円形濾紙No.50 11.0cm 100入	2,610	2,670
1194	2-327-05	定量円形濾紙No.50 12.5cm 100入	3,240	3,310
1194	2-327-06	定量円形濾紙No.50 15.0cm 100入	4,380	4,470
1194	2-327-07	定量円形濾紙No.50 18.5cm 100入	6,250	6,380
1194	2-327-08	定量円形濾紙No.50 24.0cm 100入	10,100	10,310
1194	2-327-09	定量角形濾紙No.50 46×57 100入	45,800	46,700
1194	2-328-01	定量円形濾紙No.540 5.5cm 100入	1,780	1,820
1194	2-328-03	定量円形濾紙No.540 9.0cm 100入	2,200	2,250
1194	2-328-04	定量円形濾紙No.540 11.0cm 100入	2,720	2,780
1194	2-328-05	定量円形濾紙No.540 12.5cm 100入	3,650	3,730
1194	2-328-06	定量円形濾紙No.540 15.0cm 100入	5,000	5,100
1194	2-328-07	定量円形濾紙No.540 18.5cm 100入	7,400	7,550
1194	2-328-08	定量円形濾紙No.540 24.0cm 100入	11,430	11,660
1195	2-329-01	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.1cm	1,840	1,880
1195	2-329-02	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.4cm	2,040	2,090
1195	2-329-03	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.5cm	2,040	2,090
1195	2-329-04	ガラス繊維円形濾紙GF/A 3.7cm	2,960	3,020
1195	2-329-05	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.25cm	3,270	3,340
1195	2-329-06	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.7cm	3,370	3,440
1195	2-329-07	ガラス繊維円形濾紙GF/A 5.5cm	3,980	4,060
1195	2-329-08	ガラス繊維円形濾紙GF/A 6.0cm	4,190	4,280
1195	2-329-09	ガラス繊維円形濾紙GF/A 7.0cm	4,490	4,580
1195	2-329-10	ガラス繊維円形濾紙GF/A 9.0cm	5,300	5,410
1195	2-329-11	ガラス繊維円形濾紙GF/A 11.0cm	7,860	8,020
1195	2-329-12	ガラス繊維円形濾紙GF/A 12.5cm	9,690	9,890
1195	2-329-13	ガラス繊維円形濾紙GF/A 15.0cm	13,100	13,370
1195	2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57	30,700	31,300
1195	2-330-01	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.1cm	2,760	2,820
1195	2-330-02	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.4cm	3,170	3,240
1195	2-330-03	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.5cm	3,170	3,240

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1195	2-330-04	ガラス繊維円形濾紙GF/B 3.7cm	5,000	5,100
1195	2-330-05	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.25cm	5,200	5,310
1195	2-330-06	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.7cm	5,300	5,410
1195	2-330-07	ガラス繊維円形濾紙GF/B 5.5cm	7,040	7,190
1195	2-330-08	ガラス繊維円形濾紙GF/B 6.0cm	8,780	8,960
1195	2-330-09	ガラス繊維円形濾紙GF/B 7.0cm	10,000	10,200
1195	2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B 9.0cm	3,370	3,440
1195	2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B 11.0cm	4,490	4,580
1195	2-330-12	ガラス繊維円形濾紙GF/B 12.5cm	6,120	6,250
1195	2-330-13	ガラス繊維円形濾紙GF/B 15.0cm	8,160	8,330
1195	2-330-14	ガラス繊維角形濾紙GF/B 46×57	74,700	76,200
1195	2-331-01	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.1cm	2,960	3,020
1195	2-331-02	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.4cm	3,170	3,240
1195	2-331-03	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.5cm	3,370	3,440
1195	2-331-04	ガラス繊維円形濾紙GF/C 3.7cm	5,300	5,410
1195	2-331-05	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.25cm	5,510	5,620
1195	2-331-06	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.7cm	5,720	5,840
1195	2-331-07	ガラス繊維円形濾紙GF/C 5.5cm	7,450	7,600
1195	2-331-09	ガラス繊維円形濾紙GF/C 7.0cm	11,100	11,330
1195	2-331-10	ガラス繊維円形濾紙GF/C 9.0cm	11,700	11,940
1195	2-331-11	ガラス繊維円形濾紙GF/C 11.0cm	16,200	16,530
1195	2-331-12	ガラス繊維円形濾紙GF/C 12.5cm	20,600	21,000
1195	2-331-13	ガラス繊維円形濾紙GF/C 15.0cm	28,400	29,000
1195	2-331-14	ガラス繊維角形濾紙GF/C 46×57	75,900	77,400
1195	2-332-01	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.1cm	2,960	3,020
1195	2-332-02	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.4cm	3,170	3,240
1195	2-332-03	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.5cm	3,370	3,440
1195	2-332-05	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.25cm	5,510	5,620
1195	2-332-06	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.7cm	5,720	5,840
1195	2-332-07	ガラス繊維円形濾紙GF/D 5.5cm	7,450	7,600
1195	2-332-09	ガラス繊維円形濾紙GF/D 7.0cm	11,100	11,330
1195	2-332-10	ガラス繊維円形濾紙GF/D 9.0cm	3,780	3,860
1195	2-332-11	ガラス繊維円形濾紙GF/D 11.0cm	5,100	5,210
1195	2-332-12	ガラス繊維円形濾紙GF/D 12.5cm	6,430	6,560
1195	2-332-13	ガラス繊維円形濾紙GF/D 15.0cm	8,780	8,960
1195	2-332-14	ガラス繊維角形濾紙GF/D 46×57	90,500	92,300
1195	2-333-01	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.1cm	5,610	5,730
1195	2-333-02	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.4cm	6,120	6,250
1195	2-333-03	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.5cm	6,120	6,250
1195	2-333-04	ガラス繊維円形濾紙GF/F 3.7cm	10,400	10,610
1195	2-333-05	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.25cm	11,300	11,530
1195	2-333-06	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.7cm	13,100	13,370
1195	2-333-07	ガラス繊維円形濾紙GF/F 5.5cm	14,800	15,100
1195	2-333-09	ガラス繊維円形濾紙GF/F 7.0cm	17,200	17,550
1195	2-333-10	ガラス繊維円形濾紙GF/F 9.0cm	7,600	7,760
1195	2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F 11.0cm	9,490	9,680
1195	2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F 12.5cm	11,900	12,140
1195	2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F 15.0cm	16,900	17,240
1195	2-333-14	ガラス繊維角形濾紙GF/F 46×57	136,600	139,300
1195	2-5671-06	ガラス繊維濾紙GMF1501841047	6,740	6,880
1195	2-5671-10	ガラス繊維濾紙GMF1501841090	7,350	7,500
1195	2-5672-06	ガラス繊維濾紙GMF1501842047	6,740	6,880
1195	2-5672-10	ガラス繊維濾紙GMF1501842090	7,350	7,500
1195	2-9612-01	ガラス繊維濾紙934-AH 21	3,170	3,240
1195	2-9612-02	ガラス繊維濾紙934-AH 24	3,470	3,540
1195	2-9612-03	ガラス繊維濾紙934-AH 25	3,780	3,860
1195	2-9612-04	ガラス繊維濾紙934-AH 37	5,820	5,940
1195	2-9612-05	ガラス繊維濾紙934-AH 42.5	6,120	6,250
1195	2-9612-06	ガラス繊維濾紙934-AH 47	6,230	6,360
1195	2-9612-07	ガラス繊維濾紙934-AH 55	9,080	9,270
1195	2-9612-09	ガラス繊維濾紙934-AH 70	12,900	13,160
1195	2-9612-10	ガラス繊維濾紙934-AH 90	15,600	15,920
1195	2-9612-11	ガラス繊維濾紙934-AH 110	21,700	22,100
1195	2-9612-12	ガラス繊維濾紙934-AH 125	29,800	30,400
1195	2-9612-13	ガラス繊維濾紙934-AH 150	36,900	37,600
1196	1-1126-01	桐山ロート用濾紙No. 3-115	3,850	4,200
1196	1-1126-02	桐山ロート用濾紙No. 4-115	3,850	4,200
1196	1-1126-03	桐山ロート用濾紙No. 5A-115	3,850	4,200
1196	1-1126-04	桐山ロート用濾紙No. 5B-115	3,850	4,200
1196	1-1126-05	桐山ロート用濾紙No.5C-115	3,850	4,200
1196	1-1126-06	桐山ロート用濾紙No.6-115	3,850	4,200
1196	1-1126-07	桐山ロート用濾紙No.7-115	3,850	4,200
1196	2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	2,030	2,080
1196	2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	2,930	2,990
1196	2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	4,160	4,250

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1196	2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	5,170	5,280
1196	2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	6,970	7,110
1196	2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	10,890	11,110
1196	2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	16,390	16,720
1196	2-335-01	石英繊維濾紙QM-A 1851-865	46,400	47,300
1196	2-335-02	石英繊維濾紙QM-A 1851-032	16,200	16,530
1196	2-335-03	石英繊維濾紙QM-A 1851-037	18,700	19,080
1196	2-335-04	石英繊維濾紙QM-A 1851-047	21,100	21,500
1196	2-335-05	石英繊維濾紙QM-A 1851-055	26,000	26,500
1197	2-336-01	シリカ繊維円筒濾紙 2812-259	10,600	10,820
1197	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,430	8,600
1197	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,330	8,500
1197	1-7391-01	ガラス繊維円筒濾紙 2814-259	20,200	20,600
1199	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	78,400	79,200
1199	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	64,800	65,400
1199	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,800	65,400
1201	3-3442-01	デイスベンサーカーブEZCURVE01	283,000	286,000
1201	3-3442-02	デイスベンサーカーブEZCURVEAC	246,000	248,000
1201	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	44,800	45,200
1201	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	44,300	44,700
1201	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	44,300	44,700
1201	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	44,300	44,700
1201	2-7518-05	フィルター 白 EZAABG474	44,900	45,300
1201	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	44,900	45,300
1202	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	447,000	451,000
1202	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	19,300	19,500
1202	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	19,300	19,500
1202	2-7521-06	液体培地空力セット MXLMC0120	29,800	30,100
1202	2-7521-07	固形培地空力セット MXSMC0120	32,700	33,000
1204	1-352-01	バキュームフィルタPLS80001010	95,000	96,900
1204	1-352-02	バキュームフィルタPLS80001020	98,000	100,000
1209	1-3195-01	フィルターSYTF0101MNXX104	9,700	9,900
1209	1-3195-02	フィルターSYTF0102MNXX104	9,700	9,900
1209	1-3195-03	フィルターSYTF0301MNXX104	10,000	10,200
1209	1-3195-04	フィルターSYTF0302MNXX104	10,000	10,200
1209	1-3195-05	フィルターSYTF0601MNXX104	11,000	11,300
1209	1-3195-06	フィルターSYTF0602MNXX104	11,000	11,300
1209	1-3198-01	フィルターSYNNO101MNXX104	8,000	8,200
1209	1-3198-02	フィルターSYNNO102MNXX104	8,000	8,200
1209	1-3198-03	フィルターSYNNO301MNXX104	8,400	8,600
1209	1-3198-04	フィルターSYNNO302MNXX104	8,400	8,600
1209	1-3198-05	フィルターSYNNO601MNXX104	10,000	10,200
1209	1-3198-06	フィルターSYNNO602MNXX104	10,000	10,200
1209	1-3199-01	フィルターSYVFO101MNXX104	9,700	9,900
1209	1-3199-02	フィルターSYVFO102MNXX104	9,700	9,900
1209	1-3199-03	フィルターSYVFO301MNXX104	10,000	10,200
1209	1-3199-04	フィルターSYVFO302MNXX104	10,000	10,200
1209	1-3199-05	フィルターSYVFO601MNXX104	11,000	11,300
1209	1-3199-06	フィルターSYVFO602MNXX104	11,000	11,300
1209	1-3196-01	フィルターSYPLO101MNXX204	9,900	10,100
1209	1-3196-02	フィルターSYPLO102MNXX204	9,900	10,100
1209	1-3196-03	フィルターSYPLO301MNXX204	11,000	11,300
1209	1-3196-04	フィルターSYPLO302MNXX204	11,000	11,300
1209	1-3196-05	フィルターSYPLO601MNXX204	12,000	12,300
1209	1-3196-06	フィルターSYPLO602MNXX204	12,000	12,300
1210	1-3208-01	フィルターSYGFO305MNXX104	9,500	9,700
1210	1-3208-02	フィルターSYGFO605MNXX104	10,000	10,200
1211	2-9067-01	フィルターITFX0801BBXX109	15,000	15,300
1211	2-9067-02	フィルターITFX1001BBXX108	11,800	12,100
1213	2-5727-01	ペパレント 6723-5000 10個入	10,310	10,520
1213	2-4038-01	シリンジフィルター 6784-1302	18,100	18,470
1213	2-4038-02	シリンジフィルター 6784-1304	18,100	18,470
1213	2-4038-03	シリンジフィルター 6788-1302	18,100	18,470
1213	2-4038-04	シリンジフィルター 6788-1304	18,100	18,470
1214	2-4039-01	シリンジフィルター 6784-2502	18,100	18,470
1214	2-4039-02	シリンジフィルター 6784-2504	18,100	18,470
1214	2-4039-03	シリンジフィルター 6786-2502	18,100	18,470
1214	2-4039-04	シリンジフィルター 6786-2504	18,100	18,470
1214	2-4039-05	プラディスク6781-2502	48,500	49,500
1214	2-4039-06	プラディスク6781-2504	48,500	49,500
1214	1-196-01	GDXシリンジフィルター6874-2502	50,700	51,700
1214	1-196-02	GDXシリンジフィルター6874-2504	50,700	51,700
1214	1-196-03	GDXシリンジフィルター6900-2502	23,300	23,800
1214	1-196-04	GDXシリンジフィルター6900-2504	23,300	23,800
1214	2-5064-01	シリンジフィルターGD/X68692502	50,700	51,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1214	2-5064-02	シリンジフィルターGD/X68692504	50,700	51,700
1214	2-5064-03	シリンジフィルターGD/X68722502	50,700	51,700
1214	2-5064-04	シリンジフィルターGD/X68722504	50,700	51,700
1214	2-5064-13	シリンジフィルターGD/X68721302	45,000	45,900
1214	2-5064-14	シリンジフィルターGD/X68721304	45,000	45,900
1214	1-7448-01	GD/Xシリンジフィルター 0.2um	23,600	24,100
1214	1-7448-02	GD/Xシリンジフィルター 0.45um	23,600	24,100
1217	2-4360-01	ミニユニ UN203NPUDPP	31,000	31,600
1217	2-4360-02	ミニユニ UN503NPUDPP	279,000	284,600
1217	2-4360-03	ミニユニ UN203NPUNYL	31,000	31,600
1217	2-4360-04	ミニユニ UN503NPUNYL	279,000	284,600
1217	2-4360-05	ミニユニ UN203NPUORG	31,000	31,600
1217	2-4360-06	ミニユニ UN503NPUORG	279,000	284,600
1217	2-4360-07	ミニユニ UN203NPUAQU	31,000	31,600
1217	2-4360-08	ミニユニ UN503NPUAQU	279,000	284,600
1217	2-4360-09	ミニユニ UN203NPUPP	31,000	31,600
1217	2-4360-10	ミニユニ UN503NPUPP	279,000	284,600
1217	2-4360-11	ミニユニ UN203NPUPES	31,000	31,600
1217	2-4360-12	ミニユニ UN503NPUPES	279,000	284,600
1217	2-4360-13	ミニユニUN203NPENYL	31,000	31,600
1217	2-4360-14	ミニユニUN203NPEORG	31,000	31,600
1217	2-4360-15	ミニユニUN203NPEPP	31,000	31,600
1217	2-4360-16	ミニユニUN203NPERC	31,000	31,600
1218	2-4036-05	オートバイアルAV115NPEORG	24,600	25,830
1218	2-4036-06	オートバイアルAV115NPUORG	24,600	25,830
1218	2-4036-01	オートバイアルAV125EAQU 50入	36,400	37,100
1218	2-4036-02	オートバイアルAV125EORG 50入	36,400	37,100
1218	2-4036-03	オートバイアルAV125UAQU 50入	36,400	37,100
1218	2-4036-04	オートバイアルAV125UORG 50入	36,400	37,100
1219	1-2663-02	卓上冷却遠心機5428000635	760,000	790,000
1219	1-2663-11	アングルローター 5427712003	63,300	61,500
1219	1-2663-12	アングルローター 5427753001	85,400	82,700
1219	1-2663-13	アングルローター 5427710000	85,900	85,700
1219	1-2663-24	アングルローター 5427752005	108,000	106,000
1219	1-2663-15	アングルローター 5427705007	69,900	60,600
1219	1-2663-16	アングルローター 5427714006	89,500	101,000
1219	1-2663-17	アングルローター 5427716009	173,000	167,000
1219	1-2663-18	シングルローター 5427700005	173,000	167,000
1223	3-7014-01	卓上小型遠心機 D1008	17,000	17,800
1223	3-7014-11	ローター A08-2	3,700	3,940
1223	3-7014-12	ローター A02-PCR8	2,500	2,710
1223	3-7014-13	アダプター SA02P2	2,100	2,180
1223	3-7014-14	アダプター SA05P2	2,100	2,180
1223	3-6311-01	遠心機 C1000	63,000	65,200
1223	3-6311-11	ローター C0300	10,300	10,700
1223	3-6311-12	ローター C0301	10,300	10,700
1223	3-6311-13	ローター C0302	10,300	10,700
1223	3-6311-14	アダプター C0303	6,000	6,210
1227	1-8707-01	遠心機 ミニスピン 5452	120,000	118,000
1227	1-8707-02	遠心機 ミニスピンプラス 5453	151,000	154,000
1230	2-5399-11	ミニスラブ・ゲル作製キットAE-6401	16,000	22,000
1240	2-1878-01	旋光計POLARIX-S	350,000	400,000
1246	2-5718-01	デイスポセル BRA759007	2,050	2,200
1246	2-5718-02	デイスポセル BRA759017	2,150	2,300
1246	2-5719-01	デイスポセル BRA759106	2,750	2,900
1246	2-5719-02	デイスポセル BRA759116	2,850	3,000
1247	2-5720-01	デイスポセルスタンドBRA759501	2,150	2,280
1248	2-3857-01	バイアルMSCERT5000-30LVW	13,000	15,000
1248	2-3857-02	バイアルMSCERT5000-36LVW	14,000	16,000
1248	2-3857-03	バイアルMSCERT5000-31LVW	13,000	13,600
1248	2-3857-04	バイアルMSCERT5000-37LVW	14,000	16,000
1248	2-3857-05	バイアル MSCERT5000-32	22,000	23,100
1248	2-3857-06	バイアル MSCERT5000-38	22,000	25,000
1248	2-3857-07	バイアル MSCERT5000-33TR	23,000	24,100
1248	2-3857-08	バイアル MSCERT5000-39TR	24,000	26,000
1248	2-3857-09	バイアル MSCERT5000-341W	9,000	11,000
1248	2-3857-10	バイアル MSCERT5000-401W	10,000	11,000
1248	2-3857-11	バイアル MSCERT5000-351W	10,000	10,500
1248	2-3857-12	バイアル MSCERT5000-411W	10,000	12,000
1248	2-3857-13	バイアル MSCERT5000-34W	11,000	11,500
1248	2-3857-14	バイアル MSCERT5000-S40W	12,000	12,600
1248	2-3857-15	バイアル MSCERT5000-S35W	12,000	12,600
1248	2-3857-16	バイアル MSCERT5000-S41W	12,000	12,600
1250	1-1820-03	エバポレーターRV10controlV	610,000	800,000
1257	3-3347-01	TLCプレート1.05715.0001	18,200	18,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1257	3-3347-02	TLCプレート1. 05729. 0001	27,500	28,100
1257	3-3347-03	TLCプレート1. 05714. 0001	38,800	39,600
1257	3-3347-04	TLCプレート1. 05808. 0001	11,500	11,700
1257	3-3347-05	TLCプレート1. 05719. 0001	37,100	37,800
1257	3-3347-06	TLCプレート1. 05789. 0001	9,300	9,500
1257	3-3347-07	TLCプレート1. 15327. 0001	29,700	30,300
1257	3-3347-08	TLCプレート1. 15341. 0001	40,700	41,500
1257	3-3347-09	TLCプレート1. 05554. 0001	14,000	14,300
1257	3-3347-10	TLCプレート1. 05570. 0001	14,200	14,500
1257	3-3347-11	TLCプレート1. 16834. 0001	9,700	9,900
1257	3-3347-12	TLCプレート1. 05549. 0001	3,000	3,100
1257	3-3347-13	TLCプレート1. 05562. 0001	18,800	19,200
1257	3-3347-14	TLCプレート1. 05735. 0001	13,900	14,200
1257	3-3347-15	TLCプレート1. 05750. 0001	8,800	9,000
1257	3-3347-16	TLCプレート1. 05749. 0001	32,700	33,400
1257	3-3348-01	プレート1. 13794. 0001	48,300	49,300
1257	3-3348-02	プレート1. 13792. 0001	51,800	52,800
1257	3-3348-03	プレート1. 13793. 0001	82,800	84,500
1257	3-3348-04	プレート1. 11845. 0001	43,100	44,000
1257	3-3348-05	プレート1. 11844. 0001	48,900	49,900
1257	3-3348-06	プレート1. 05582. 0001	27,100	27,600
1257	3-3348-07	プレート1. 11798. 0001	33,200	33,900
1257	3-3348-08	プレート1. 11846. 0001	53,700	54,800
1257	3-3348-09	プレート1. 05583. 0001	29,900	30,500
1258	3-3414-01	プレート 1. 05801. 0001	15,300	15,600
1258	3-3414-02	プレート 1. 05802. 0001	13,100	13,400
1258	3-3414-03	プレート 1. 05804. 0001	29,800	30,400
1258	3-3414-04	プレート 1. 05805. 0001	26,200	26,700
1261	2-9837-01	遠心濃縮器VS15T91	17,800	20,200
1261	2-9837-02	遠心濃縮器VS15T11	17,800	20,200
1261	2-9837-03	遠心濃縮器VS15T01	17,800	20,200
1261	2-9837-04	遠心濃縮器VS15T21	17,800	20,200
1261	2-9837-05	遠心濃縮器VS15T31	17,800	20,200
1261	2-9837-06	遠心濃縮器VS15T41	17,800	20,200
1261	2-9837-11	遠心濃縮器VS15T92	54,000	61,600
1261	2-9837-12	遠心濃縮器VS15T12	54,000	61,600
1261	2-9837-13	遠心濃縮器VS15T02	54,000	61,600
1261	2-9837-14	遠心濃縮器VS15T22	54,000	61,600
1261	2-9837-15	遠心濃縮器VS15T32	54,000	61,600
1261	2-9837-16	遠心濃縮器VS15T42	54,000	61,600
1264	1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1. 0-11. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1. 0-14. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0. 5-5. 5	2,500	2,700
1264	1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4. 0-7. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5. 5-9. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6. 4-8. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7. 2-9. 7	2,500	2,700
1264	1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8. 0-10. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9. 0-13. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-10	スタンダードpH試験紙12. 0-14. 0	2,500	2,700
1264	1-8508-11	スタンダードpH試験紙TRIBOX 3入	6,400	6,700
1264	2-349-12	pH試験紙 1. 0~11. 0 詰替用	3,800	4,000
1264	2-349-13	pH試験紙 1. 0~14. 0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-13	S・pH試験紙 0. 5~5. 5 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-14	S・pH試験紙 4. 0~7. 0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-15	S・pH試験紙 5. 5~9. 0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-16	S・pH試験紙 6. 4~8. 0 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-17	S・pH試験紙 7. 2~9. 7 詰替用	3,800	4,000
1264	1-8508-19	S・pH試験紙9. 0~13. 0 詰替用	3,800	4,000
1264	2-345-01	ツァンバンドPH試験紙 1. 0-12. 0	3,100	3,300
1264	2-345-02	ツァンバンドPH試験紙 1. 0-4. 3	3,100	3,300
1264	2-345-03	ツァンバンドPH試験紙 3. 5-6. 8	3,100	3,300
1264	2-345-04	ツァンバンドPH試験紙 5. 0-8. 0	3,100	3,300
1264	2-345-05	ツァンバンドPH試験紙 7. 0-10. 0	3,100	3,300
1264	2-345-06	ツァンバンドPH試験紙 9. 5-14. 0	3,100	3,300
1264	2-345-07	ツァンバンドPH試験紙 10巻入	26,000	27,000
1264	2-345-08	pH試験紙 1. 0~12. 0 詰替用	6,000	6,300
1264	2-346-01	スリーバンドPH試験紙 1-11	3,000	3,200
1264	2-346-02	スリーバンドPH試験紙 1-11Lタイプ	4,200	4,400
1264	2-346-03	スリーバンドPH試験紙 詰替用	5,800	6,000
1264	2-340-09	PH試験紙ディスペンサー PH1-11	4,480	4,570
1264	2-341-01	PH試験紙ストリップ CF0-14	4,480	4,570
1264	2-341-09	pH試験紙 ストリップ CF4. 5~10	4,480	4,570
1264	2-341-02	PH試験紙ストリップ CS1-12	5,210	5,320
1264	2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1. 8-3. 8	4,480	4,570

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1264	2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3. 8-5. 5	4,480	4,570
1264	2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5. 2-6. 8	4,480	4,570
1264	2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6. 0-8. 1	4,480	4,570
1264	2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8. 0-9. 7	4,480	4,570
1264	2-341-08	PH試験紙ストリップCS9. 5-12. 0	4,480	4,570
1264	1-7389-01	PH試験紙 SRタイプ、PH1-14	1,880	1,920
1265	2-348-01	ストライプPH試験紙 1. 0-12. 0	3,600	3,800
1265	2-348-02	ストライプPH試験紙 0-1. 8	3,300	3,500
1265	2-348-03	ストライプPH試験紙 1. 8-3. 8	3,300	3,500
1265	2-348-12	ストライプPH試験紙 2. 8-4. 6	3,300	3,500
1265	2-348-04	ストライプPH試験紙 3. 8-5. 5	3,300	3,500
1265	2-348-05	ストライプPH試験紙 4. 0-9. 0	3,300	3,500
1265	2-348-06	ストライプPH試験紙 5. 2-6. 8	3,300	3,500
1265	2-348-07	ストライプPH試験紙 6. 0-8. 1	3,300	3,500
1265	2-348-08	ストライプPH試験紙 7. 2-8. 8	3,300	3,500
1265	2-348-09	ストライプPH試験紙 8. 0-9. 7	3,300	3,500
1265	2-348-10	ストライプPH試験紙 9. 5-12. 0	3,300	3,500
1265	2-348-11	ストライプPH試験紙 12-14	3,300	3,500
1265	2-347-01	スティックPH試験紙 0-14 100入	2,900	3,100
1265	2-347-02	スティックPH試験紙 4. 5-10. 0	2,900	3,100
1265	2-347-03	スティックPH試験紙 3. 6-6. 1	2,900	3,100
1265	2-347-04	スティックPH試験紙 5. 1-7. 2	2,900	3,100
1265	2-347-05	スティックPH試験紙 6. 0-7. 7	2,900	3,100
1265	2-347-06	スティックPH試験紙 7. 5-9. 5	2,900	3,100
1265	2-347-07	スティックPH試験紙0~6. 0 100入	2,900	3,100
1265	2-347-08	スティックPH試験紙 2~9 100入	2,900	3,100
1265	2-347-09	スティックPH試験紙 1. 7~3. 8	2,900	3,100
1265	2-347-10	スティックpH試験紙 7. 0~14. 0	2,900	3,100
1265	1-7384-01	リトマス試験紙 ブルー	2,400	2,600
1265	1-7384-02	リトマス試験紙 ニュートラル	2,400	2,600
1265	1-7384-03	リトマス試験紙 レッド	2,400	2,600
1266	1-1746-11	pH試験紙 101. 3	1,680	1,840
1266	1-1746-12	pH試験紙 106. 3	1,680	1,840
1266	1-1746-13	pH試験紙 109. 3	1,680	1,840
1266	1-1746-04	pH試験紙 005. 3	650	710
1266	1-1746-05	pH試験紙 006. 3	650	710
1266	1-1746-06	pH試験紙 007. 3	650	710
1266	1-1746-07	pH試験紙 008. 3	650	710
1266	1-1746-08	pH試験紙 009. 3	650	710
1266	1-1746-09	pH試験紙 023. 3	650	710
1266	1-1746-10	pH試験紙 044. 3	650	710
1266	2-350-02	半定量イオン試験紙 鉄1000 100入	5,600	5,900
1266	2-350-03	半定量イオン試験紙 鉄100 100入	5,500	5,800
1266	2-350-04	半定量イオン試験紙 コバルト 100入	7,600	7,900
1266	2-350-05	半定量イオン試験紙 銅 100入	5,800	6,100
1266	2-350-06	半定量イオン試験紙 ニッケル 100入	6,800	7,100
1266	2-350-07	半定量イオン試験紙サルファイト 100入	6,200	6,500
1266	2-350-09	半定量イオン試験紙 スズ 100入	9,200	9,500
1266	2-350-10	半定量イオン試験紙 亜硝酸 100入	5,800	6,100
1266	2-350-17	半定量イオン試験紙 亜硝酸3000	6,400	6,700
1266	2-350-18	半定量イオン試験紙 パーオキシド1000	5,800	6,100
1266	2-350-11	半定量イオン試験紙パーオキシド 100入	5,800	6,100
1266	2-350-16	半定量イオン試験紙パーオキシド25	5,800	6,100
1266	2-350-12	半定量イオン試験紙 硝酸 100入	6,500	6,800
1266	2-350-13	半定量イオン試験紙アスコルビン酸100入	7,100	7,400
1266	2-350-15	半定量イオン試験紙 カリウム 100入	10,500	11,000
1266	2-350-19	半定量イオン試験紙銀 100入	5,800	6,100
1266	2-350-20	半定量イオン試験紙シアン化物 100入	13,800	14,600
1266	2-350-21	半定量イオン試験紙塩素 100入	6,400	6,700
1266	2-350-22	半定量イオン試験紙モリブデン 100入	15,500	16,400
1266	2-350-23	半定量イオン試験紙EDTA 100入	7,000	7,300
1266	2-350-24	半定量イオン試験紙ルブリカント 100入	8,000	8,300
1266	2-350-25	半定量イオン試験紙過酢酸50 100入	7,800	8,100
1266	2-350-26	半定量イオン試験紙過酢酸500 100入	8,200	8,500
1266	2-350-27	半定量イオン試験紙グルタルアルデヒド	9,500	9,800
1266	2-350-28	半定量イオン試験紙グルコース 100入	7,000	7,300
1266	2-350-29	半定量イオン試験紙活性酸素 100入	8,000	8,300
1267	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,200	9,300
1267	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,200	7,300
1267	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	14,200	15,000
1267	1-6771-05	エムクアント分析試験紙 カルシウム	9,300	10,300
1267	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,800	5,900
1267	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,800	5,900
1267	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	4,400	5,100
1267	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,200	10,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1267	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	3,800	4,200
1267	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,300	8,800
1267	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	10,800	12,900
1267	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	9,900	10,000
1267	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,400	7,500
1267	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,500	4,900
1267	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	8,400	9,800
1267	1-7380-01	オイル試験紙	6,200	6,500
1268	7-643-01	ナフロンパプラー 160×90×15t	110,900	115,000
1268	7-643-02	ナフロンパプラー 180×90×15t	118,500	129,000
1268	7-643-03	ナフロンパプラー 180×180×15t	186,800	194,000
1274	2-2034-01	抗神経マーカー抗体 TUJ	75,000	71,000
1274	2-2034-02	抗神経マーカー抗体 CAT	75,000	71,000
1274	2-2034-03	抗神経マーカー抗体 CNP	75,000	71,000
1274	2-2034-04	抗神経マーカー抗体 COR	75,000	71,000
1274	2-2034-05	抗神経マーカー抗体 GAD	75,000	71,000
1274	2-2034-06	抗神経マーカー抗体 GAP	75,000	71,000
1274	2-2034-07	抗神経マーカー抗体 GFAP	75,000	71,000
1274	2-2034-08	抗神経マーカー抗体 MAP	75,000	71,000
1274	2-2034-09	抗神経マーカー抗体 NES	75,000	71,000
1274	2-2034-10	抗神経マーカー抗体 NET	75,000	71,000
1274	2-2034-11	抗神経マーカー抗体 NFH	75,000	71,000
1274	2-2034-12	抗神経マーカー抗体 NFL	75,000	71,000
1274	2-2034-13	抗神経マーカー抗体 NFM	75,000	71,000
1274	2-2034-14	抗神経マーカー抗体 NSE	75,000	71,000
1274	2-2034-15	抗神経マーカー抗体 PER	75,000	71,000
1274	2-2034-17	抗神経マーカー抗体 PZO	75,000	71,000
1274	2-2034-18	抗神経マーカー抗体 STG	75,000	71,000
1274	2-2034-19	抗神経マーカー抗体 TAU	75,000	71,000
1274	2-2034-20	抗神経マーカー抗体 TYH	75,000	71,000
1274	2-2034-21	抗神経マーカー抗体 VIM	75,000	71,000
1274	2-2034-22	抗神経マーカー抗体 MBP	75,000	71,000
1282	3-7135-01	広口瓶 100	250	270
1282	3-7135-02	広口瓶 250	340	370
1282	3-7135-03	広口瓶 500	550	590
1282	3-7135-04	広口瓶 1000	860	920
1291	3-6871-01	ナチュラル細口瓶 10ml	9,400	10,100
1291	3-6871-02	ナチュラル細口瓶 20ml	10,600	11,400
1291	3-6871-03	ナチュラル細口瓶 30ml	12,400	13,300
1291	3-6871-04	ナチュラル細口瓶 50ml	7,800	8,380
1291	3-6871-05	ナチュラル細口瓶 100ml	3,300	3,540
1291	3-6871-06	ナチュラル細口瓶 200ml	2,500	2,680
1291	3-6871-07	ナチュラル細口瓶 250ml	2,800	3,010
1291	3-6871-08	ナチュラル細口瓶 500ml	4,500	4,830
1291	3-6871-09	ナチュラル細口瓶 1000ml	3,000	3,230
1291	3-6871-10	ナチュラル細口瓶 2000ml	1,200	1,290
1291	3-6871-11	ナチュラル細口瓶 3000ml	1,800	1,930
1291	3-6871-12	ナチュラル細口瓶 5000ml	2,800	3,010
1291	3-6873-01	細口瓶用キャップノズル100ml	9,800	10,500
1291	3-6873-02	細口瓶用キャップノズル200ml	9,800	10,500
1291	3-6873-03	細口瓶用キャップノズル250ml	11,000	11,800
1291	3-6873-04	細口瓶用キャップノズル500ml	11,000	11,800
1291	3-6873-05	細口瓶用キャップノズル1000ml	12,000	12,900
1291	3-6873-06	細口瓶用キャップノズル2000ml	12,000	12,900
1296	3-7129-11	広口角瓶 2000085102 開閉器具	1,900	2,040
1296	3-7133-01	角瓶500/750/1000キャップ黒	100	110
1296	3-7133-02	角瓶500/750/1000キャップ青	100	110
1296	3-7133-03	角瓶500/750/1000キャップ赤	100	110
1296	3-7134-01	角瓶1500/2500/4000キャップ黒	200	210
1296	3-7134-02	角瓶1500/2500/4000キャップ青	200	220
1296	3-7134-03	角瓶1500/2500/4000キャップ赤	200	250
1297	3-6985-02	細口角瓶 1000 白	480	510
1297	3-6985-03	細口角瓶 2500	1,000	1,070
1297	3-6985-04	細口角瓶 2500(取手付き)	1,100	1,180
1297	3-6986-02	細口角瓶 1000A	580	620
1297	3-6986-03	細口角瓶 2500A	1,200	1,290
1297	3-6986-04	細口角瓶 2500(取手付き)A	1,350	1,450
1297	3-6985-11	細口角瓶専用キャップ黒500-2500	320	340
1297	3-6985-12	細口角瓶専用キャップ赤500-2500	520	560
1298	3-6875-01	UD角型瓶角瓶 BGE212P	400	500
1298	3-6875-02	UD角型瓶角瓶 BGE218P	400	500
1298	3-6875-03	UD角型瓶角瓶 BGE224P	400	500
1298	3-6875-04	UD角型瓶角瓶 BGE230P	500	600
1298	3-6875-05	UD角型瓶角瓶 BGE336P	700	800
1298	3-6875-06	UD角型瓶角瓶 BGE340P	1,100	1,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1298	3-6875-07	UD角型瓶角瓶 BGE342P	1,700	1,800
1299	3-6931-02	バキュームボトル 89217-526	7,000	7,680
1299	3-6931-03	バキュームボトル 89217-524	6,700	7,390
1299	3-6931-04	バキュームボトル 89217-528	8,000	8,800
1299	3-6931-11	バキュームボトル 89217-534	7,600	8,440
1299	3-6931-12	バキュームボトル 89217-536	8,900	6,590
1299	3-6931-13	バキュームボトル 89217-540	9,100	10,100
1299	3-6931-14	バキュームボトル 89217-538	9,100	10,100
1299	3-6931-15	バキュームボトル 89217-542	9,100	10,100
1299	3-6931-16	バキュームボトル 89217-548	5,900	6,570
1299	3-6931-18	バキュームボトル 89217-550	5,900	6,570
1299	3-6865-01	ハンドル付き広口角瓶 2300	1,130	1,210
1299	3-6865-02	ハンドル付き広口角瓶 4400	1,620	1,740
1299	3-7134-02	角瓶1500/2500/4000キャブ青	200	220
1306	3-6976-01	廃液回収セット 107307	36,000	40,000
1306	1-1733-03	液面計付き廃液回収容器 118980	24,000	26,500
1306	2-9654-04	安全廃液キャップ160501	2,000	2,200
1307	1-7285-01	廃液回収システム EF3004C-Sys	52,700	53,800
1307	1-7285-02	廃液回収システム EF4-38-Sys	52,700	53,800
1307	1-7285-04	廃液回収システムEF4-38GL-SYS	37,500	38,200
1307	1-7285-03	廃液回収システムEF-4-83C-SYS	49,800	50,800
1307	1-7285-05	廃液回収システムEF-8-83C-SYS	49,900	50,900
1307	1-7285-11	交換用タンク EC-2004	20,400	20,800
1307	3-6374-01	廃液回収システムEF4B2SYS	86,600	88,300
1307	3-6374-02	廃液回収システムEF8B2SYS	86,600	88,300
1307	3-6374-03	廃液回収システムEF4B5SYS	76,400	77,900
1307	3-6374-04	廃液回収システムEF8B5SYS	76,400	77,900
1308	3-6870-01	ボトル用セキュリティープラスチックシール	2,100	2,300
1308	3-6870-02	ボトル用セキュリティワイヤーシール	1,200	1,300
1311	1-7563-12	PFAボトルACPFA100-N	4,900	5,600
1311	1-7563-13	PFAボトルACPFA-250-N	5,400	6,500
1311	1-7563-14	PFAボトルACPFA-500-N	8,000	9,500
1311	1-7563-15	PFAボトルACPFA-1000-N	11,500	13,500
1311	1-7568-11	PFAボトルACPFA20-W	3,000	3,200
1311	1-7568-12	PFAボトルACPFA100-W	5,400	5,900
1311	1-7568-13	PFAボトルACPFA-250-W	5,900	6,800
1311	1-7568-14	PFAボトルACPFA-500-W	8,800	9,800
1311	1-7568-15	PFAボトルACPFA-1000-W	12,500	14,000
1311	1-2305-01	PFAボトル(中栓付) 細口50ml	1,800	2,000
1311	1-2305-02	PFAボトル(中栓付) 細口100ml	2,200	2,500
1311	1-2305-03	PFAボトル(中栓付) 細口250ml	3,200	3,600
1311	1-2305-04	PFAボトル(中栓付) 細口500ml	4,800	5,300
1311	1-2305-05	PFAボトル(中栓付) 細口1000ml	10,000	11,000
1311	1-2306-01	PFAボトル(中栓付) 広口20ml	1,300	1,500
1311	1-2306-02	PFAボトル(中栓付) 広口100ml	3,400	3,800
1311	1-2306-03	PFAボトル(中栓付) 広口250ml	5,000	5,500
1311	1-2306-04	PFAボトル(中栓付) 広口500ml	7,100	7,800
1311	1-2306-05	PFAボトル(中栓付) 広口1000ml	11,000	12,000
1312	7-182-03	PFA 大型瓶 2L	38,000	42,000
1312	7-182-01	PFA 大型瓶 3L	45,000	50,000
1312	7-182-02	PFA 大型瓶 5L	50,000	55,000
1312	7-182-04	大型瓶10L	120,000	134,000
1321	3-6982-05	広口角瓶 500C	210	220
1321	3-6982-06	広口角瓶 750C	260	280
1321	3-6982-07	広口角瓶 1000C	300	320
1321	3-6982-08	広口角瓶 2000C	540	580
1321	3-6983-05	広口角瓶 500A	220	240
1321	3-6983-06	広口角瓶 750A	270	290
1321	3-6983-07	広口角瓶 1000A	310	330
1321	3-6983-08	広口角瓶 2000A	560	600
1321	3-6984-01	広口角瓶用フタ 50	40	50
1321	3-6984-02	広口角瓶用フタ 100	50	60
1321	3-6984-03	広口角瓶用フタ 200/300	55	70
1328	2-9670-01	密閉容器7006-61-101	1,950	2,200
1328	2-9670-02	密閉容器7015-61-101	3,950	4,400
1328	2-9670-03	密閉容器7026-61-101	4,800	5,400
1328	2-9670-04	密閉容器6942-91-101	8,300	9,400
1329	2-9668-21	密閉容器4515-60-004(容器)	1,750	2,000
1329	2-9668-22	密閉容器4520-60-004(容器)	2,200	2,500
1329	2-9668-23	密閉容器4525-61-004(容器)	2,600	3,000
1329	2-9668-31	密閉容器4502-60-611(フタ)	1,380	1,500
1337	3-6119-01	細口洗浄瓶BGF130P250ml	1,180	1,300
1337	3-6119-02	細口洗浄瓶BGF136P500ml	1,280	1,400
1337	3-6120-01	細口洗浄瓶WGR036Pグリーン	800	900
1337	3-6120-02	細口洗浄瓶WGR038Pレッド	800	900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1337	3-6120-03	細口洗浄瓶WGR136Pイエロー	800	900
1337	3-6120-04	細口洗浄瓶WGR138Pブルー	800	900
1337	1-6974-31	ラベル付洗浄瓶1本 800100615	1,790	2,100
1337	1-6974-32	ラベル付洗浄瓶1本 800100616	1,790	2,100
1337	1-6974-33	ラベル付洗浄瓶1本 800100617	1,790	2,100
1337	1-6974-34	ラベル付洗浄瓶1本 800100618	1,790	2,100
1338	3-6121-01	広口洗浄瓶WGW531VTMLアセトン	1,650	1,800
1338	3-6121-02	広口洗浄瓶WGW535VTMLエタノール	1,650	1,800
1338	3-6121-03	洗浄瓶WGW534VTML工業用アルコール	1,650	1,800
1338	3-6121-04	洗浄瓶WGW533VTMLイソプロパノール	1,650	1,800
1338	3-6121-05	広口洗浄瓶WGW532VTMLメタノール	1,650	1,800
1338	3-6121-06	広口洗浄瓶WGW537VTMLアセトン	1,800	1,900
1338	3-6121-07	広口洗浄瓶WGW541VTMLエタノール	1,800	1,900
1338	3-6121-08	洗浄瓶WGW540VTML工業用アルコール	1,800	1,900
1338	3-6121-09	洗浄瓶WGW539VTMLイソプロパノール	1,800	1,900
1338	3-6121-10	広口洗浄瓶WGW538VTMLメタノール	1,800	1,900
1338	3-6866-01	薬品識別安全洗浄瓶 アセトン 250ml	650	700
1338	3-6867-01	薬品識別安全洗浄瓶 アセトン 500ml	820	880
1338	3-6866-02	安全洗浄瓶エタノール250ml	650	700
1338	3-6867-02	安全洗浄瓶エタノール500ml	820	880
1338	3-6866-03	安全洗浄瓶イソプロパノール250ml	650	700
1338	3-6867-03	安全洗浄瓶イソプロパノール500ml	820	880
1338	3-6866-04	安全洗浄瓶メタノール250ml	650	700
1338	3-6867-04	安全洗浄瓶メタノール500ml	820	880
1338	3-6866-05	薬品識別安全洗浄瓶 蒸留水 250ml	650	700
1338	3-6867-05	薬品識別安全洗浄瓶 蒸留水 500ml	820	880
1339	4-5343-01	広口洗浄瓶(PFA) 100ml	4,100	4,200
1339	4-5343-02	広口洗浄瓶(PFA) 250ml	6,100	6,200
1339	4-5343-03	広口洗浄瓶(PFA) 500ml	8,200	8,300
1339	4-5343-04	広口洗浄瓶(PFA) 1000ml	15,800	16,000
1339	4-5343-05	細口洗浄瓶 100ml	3,400	3,500
1339	4-5343-06	細口洗浄瓶 250ml	4,200	4,300
1339	4-5343-07	細口洗浄瓶 500ml	6,200	6,300
1339	4-5343-08	細口洗浄瓶 1000ml	17,000	18,000
1340	2-097-01	PFAガス洗浄瓶PFA100	29,000	32,000
1340	2-097-02	PFAガス洗浄瓶PFA250	34,000	38,000
1340	2-097-03	PFAガス洗浄瓶PFA500	40,000	44,000
1340	2-097-04	PFAガス洗浄瓶PFA1000	52,000	58,000
1341	7-186-01	ハンドラップ 100mL用	7,000	7,400
1341	7-186-02	ハンドラップ 250mL用	9,000	10,000
1346	3-6004-02	広口メディウム瓶 2080M/1000	1,950	1,970
1346	3-6004-04	広口メディウム瓶 2080M/5000	19,800	24,500
1346	3-6005-01	広口メディウム瓶 2080M/H500	5,600	6,370
1346	3-6005-02	広口メディウム瓶 2080M/H1000	6,400	7,280
1346	3-6005-03	広口メディウム瓶 2080M/H2000	8,600	9,780
1346	3-6005-04	広口メディウム瓶 2080M/H5000	39,000	44,300
1346	3-3308-01	メディウム瓶 1395-100HTC	1,980	2,070
1346	3-3308-02	メディウム瓶 1395-250HTC	2,100	2,200
1346	3-3308-03	メディウム瓶 1395-500HTC	2,600	2,730
1346	3-3308-04	メディウム瓶 1395-1LHTC	3,200	3,360
1346	3-3308-05	メディウム瓶 1395-2LHTC	8,000	8,400
1346	3-3308-06	メディウム瓶 1395-5LHTC	16,500	17,300
1347	1-4994-01	PYREXメディウム瓶 25mL	980	1,000
1347	1-4994-02	PYREXメディウム瓶 50mL	980	1,000
1347	1-4994-03	PYREXメディウム瓶 100mL	980	1,000
1347	1-4994-04	PYREXメディウム瓶 250mL	1,100	1,150
1347	1-4994-05	PYREXメディウム瓶 500mL	1,600	1,680
1347	1-4994-06	PYREXメディウム瓶 1000mL	2,200	2,300
1347	1-4994-07	PYREXメディウム瓶 2000mL	7,000	7,300
1347	1-4994-08	PYREXメディウム瓶 5000mL	15,500	16,000
1347	1-4994-09	PYREXメディウム瓶 10000mL	36,000	37,800
1347	1-4993-01	PYREXメディウム遮光瓶 25mL	1,850	1,940
1347	1-4993-02	PYREXメディウム遮光瓶 50mL	1,850	1,940
1347	1-4993-03	PYREXメディウム遮光瓶 100mL	2,200	2,300
1347	1-4993-04	PYREXメディウム遮光瓶 250mL	2,700	2,830
1347	1-4993-05	PYREXメディウム遮光瓶 500mL	3,100	3,250
1347	1-4993-06	PYREXメディウム遮光瓶 1000mL	4,500	4,720
1347	1-4993-07	PYREXメディウム遮光瓶 2000mL	9,500	9,970
1347	1-4993-08	PYREXメディウム遮光瓶 5000mL	35,000	36,750
1347	2-1957-01	メディウム瓶広口 1397-500	2,500	2,600
1347	2-1957-02	メディウム瓶広口 1397-1L	3,000	3,150
1347	2-1957-03	メディウム瓶広口 1397-2L	6,500	6,800
1347	2-1956-01	メディウム瓶角型 1396-100	1,200	1,260
1347	2-1956-02	メディウム瓶角型 1396-250	1,400	1,470
1347	2-1956-03	メディウム瓶角型 1396-500	1,750	1,830

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1347	2-1956-04	メディウム瓶角型 1396-1L	2,400	2,500
1347	1-4995-01	交換キャップ オレンジ GL-32	240	250
1347	1-4995-02	交換キャップ オレンジ GL-45	240	250
1347	1-4995-03	交換キャップ ロ元シールリングGL-32	120	126
1347	1-4995-04	交換キャップ ロ元シールリングGL-45	120	126
1347	1-4995-05	交換キャップ 赤 GL-32	600	630
1347	1-4995-06	交換キャップ 赤 GL-45	900	940
1353	1-8400-01	試薬瓶細口(栓つき) 211651402	3,500	3,700
1353	1-8400-02	試薬瓶細口(栓つき) 211651702	3,300	3,500
1353	1-8400-03	試薬瓶細口(栓つき) 211652407	3,200	3,400
1353	1-8400-04	試薬瓶細口(栓つき) 211653609	3,500	3,700
1353	1-8400-05	試薬瓶細口(栓つき) 211654408	4,450	4,700
1353	1-8400-06	試薬瓶細口(栓つき) 211655404	4,900	5,100
1353	1-8400-07	試薬瓶細口(栓つき) 211656306	7,250	7,600
1353	1-8400-08	試薬瓶細口(栓つき) 211657302	21,900	22,800
1353	2-1971-05	試薬瓶 細口 茶 211684402	7,200	8,100
1353	2-1971-07	試薬瓶 細口 茶 211686309	13,500	15,300
1353	1-8398-01	試薬瓶広口(栓つき) 211851707	3,800	4,000
1353	1-8398-02	試薬瓶広口(栓つき) 211852403	3,900	4,100
1353	1-8398-03	試薬瓶広口(栓つき) 211853605	5,300	5,500
1353	1-8398-04	試薬瓶広口(栓つき) 211854404	6,400	6,700
1353	1-8398-05	試薬瓶広口(栓つき) 211855409	8,500	8,900
1353	1-8398-06	試薬瓶広口(栓つき) 211856302	10,200	10,600
1353	1-8398-07	試薬瓶広口(栓つき) 211857307	27,400	28,500
1353	2-1972-05	試薬瓶 広口 茶 211885403	13,800	15,500
1353	2-1972-06	試薬瓶 広口 茶 211886305	20,000	22,500
1368	3-6358-01	合成装置用バイアル瓶89079-406	151,100	177,200
1368	3-6358-02	合成装置用バイアル瓶89079-404	97,400	111,300
1368	3-6358-03	合成装置用バイアル瓶89079-402	68,000	77,700
1371	1-8677-01	エコクリーン 深型組バット 1号	2,480	2,710
1371	1-8677-02	エコクリーン 深型組バット 2号	2,670	2,910
1371	1-8677-03	エコクリーン 深型組バット 3号	3,010	3,250
1371	1-8677-04	エコクリーン 深型組バット 4号	3,620	3,900
1371	1-8677-05	エコクリーン 深型組バット 5号	4,140	4,440
1371	1-8677-06	エコクリーン 深型組バット 6号	4,930	5,250
1371	1-8677-07	エコクリーン 深型組バット 7号	5,460	5,820
1371	1-8677-08	エコクリーン 深型組バット 8号	6,240	6,660
1371	1-8677-09	エコクリーン 深型組バット 9号	6,900	7,360
1375	1-8676-01	エコクリーン 角バット 3枚取	13,460	14,360
1375	1-8676-02	エコクリーン 角バット 4枚取	11,490	12,300
1375	1-8676-03	エコクリーン 角バット 6枚取	7,400	8,020
1375	1-8676-04	エコクリーン 角バット 8枚取	5,590	6,040
1375	1-8676-05	エコクリーン 角バット 10枚取	4,610	5,000
1375	1-8676-06	エコクリーン 角バット 12枚取	4,110	4,470
1375	1-8676-07	エコクリーン 角バット 15枚取	3,620	3,940
1375	1-8676-08	エコクリーン 角バット 18枚取	3,100	3,410
1375	1-8676-09	エコクリーン 角バット 21枚取	2,810	3,080
1375	1-8676-10	エコクリーン 角バット キャビネット	2,480	2,720
1375	1-8676-11	エコクリーン 角バット 手札型	2,050	2,270
1376	1-8678-01	エコクリーン 浅型バット 9インチ	1,850	2,070
1376	1-8678-02	エコクリーン 浅型バット 10インチ	2,050	2,300
1376	1-8678-03	エコクリーン 浅型バット 11インチ	2,480	2,740
1376	1-8678-04	エコクリーン 浅型バット 12インチ	2,900	3,210
1376	1-8678-05	エコクリーン 浅型バット 14インチ	3,620	3,940
1376	1-8678-06	エコクリーン 浅型バット 15インチ	3,940	4,320
1376	1-8678-07	エコクリーン 浅型バット 16インチ	5,170	5,610
1377	1-7470-01	18-8メッシュボール15cm	1,850	1,900
1377	1-7470-04	18-8メッシュボール24cm	3,200	3,250
1389	5-151-07	タンク運搬用台車 KM-565	26,000	35,000
1389	4-5626-05	タンク運搬台車 KMS-565	49,800	55,000
1399	1-1712-01	アルミ深型バット(D型) D型15cm	870	990
1399	1-1712-02	アルミ深型バット(D型) D型17cm	1,300	1,500
1399	1-1712-03	アルミ深型バット(D型) D型20cm	1,500	1,600
1399	1-1712-04	アルミ深型バット(D型) D型23cm	1,500	1,700
1399	1-1712-05	アルミ深型バット(D型) D型28cm	2,150	2,400
1399	1-1712-06	アルミ深型バット(D型) D型32cm	2,900	3,300
1399	1-1712-07	アルミ深型バット(D型) D型38cm	2,800	3,200
1399	1-1712-08	アルミ深型バット(D型) D型43cm	5,200	5,900
1399	1-1712-09	アルミ深型バット(D型) D型48cm	6,800	7,700
1399	1-1712-10	アルミ深型バット(D型) D型56cm	8,100	9,200
1399	1-1712-11	アルミ深型バット(D型) D型15蓋	440	500
1399	1-1712-12	アルミ深型バット(D型) D型17蓋	520	600
1399	1-1712-13	アルミ深型バット(D型) D型20蓋	630	700
1399	1-1712-14	アルミ深型バット(D型) D型23蓋	760	900
1399	1-1712-15	アルミ深型バット(D型) D型28蓋	870	1,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1399	1-1712-16	アルミ深型バット(D型) D型32蓋	1,260	1,400
1399	1-1712-17	アルミ深型バット(D型) D型38蓋	1,700	2,000
1399	1-1712-18	アルミ深型バット(D型) D型43蓋	2,200	2,500
1399	1-1712-19	アルミ深型バット(D型) D型48蓋	3,100	3,500
1399	1-1712-20	アルミ深型バット(D型) D型56蓋	3,400	3,900
1399	2-8475-01	アルミ角シール容器 浅型ミニ	830	1,200
1399	2-8475-02	アルミ角シール容器 浅型小小	930	1,300
1399	2-8475-03	アルミ角シール容器 浅型小	970	1,400
1399	2-8475-04	アルミ角シール容器 浅型中	1,200	1,600
1399	2-8475-05	アルミ角シール容器 浅型大	1,680	2,100
1399	2-8475-06	アルミ角シール容器 浅型特大	2,450	3,000
1399	2-8475-08	アルミ角シール容器 深型小小	1,050	1,400
1399	2-8475-09	アルミ角シール容器 深型小	1,130	1,500
1399	2-8475-10	アルミ角シール容器 深型中	1,450	1,800
1399	2-8475-11	アルミ角シール容器 深型大	2,020	2,300
1399	2-8475-12	アルミ角シール容器 深型特大	2,900	3,300
1400	1-1713-01	アルミボール 15cm	900	960
1400	1-1713-02	アルミボール 18cm	1,000	1,100
1400	1-1713-03	アルミボール 24cm	1,450	1,500
1400	1-1713-04	アルミボール 30cm	2,050	2,200
1400	1-1713-05	アルミボール 36cm	3,650	3,900
1400	1-1713-06	アルミボール 45cm	8,250	8,800
1417	1-8849-10	細口三角フラスコ 212161407	1,100	1,200
1417	1-8849-01	三角フラスコ 212161707	1,270	1,400
1417	1-8849-02	三角フラスコ 212162403	1,110	1,200
1417	1-8849-11	細口三角フラスコ 212162806	1,400	1,500
1417	1-8849-03	細口三角フラスコ 219902702	1,200	1,300
1417	1-8849-03	三角フラスコ 212163202	1,270	1,400
1417	1-8849-04	三角フラスコ 212163605	1,270	1,400
1417	1-8849-13	細口三角フラスコ 212163905	1,300	1,400
1417	1-8849-05	三角フラスコ 212164404	1,480	1,600
1417	1-8849-06	三角フラスコ 212165409	2,280	2,400
1417	1-8849-07	細口三角フラスコ 212166302	3,900	4,100
1417	1-8849-08	細口三角フラスコ 212166808	7,200	7,500
1417	1-8849-09	細口三角フラスコ 212167307	13,500	14,100
1417	1-8407-03	共通摺合三角フラスコ 241931803	3,750	3,900
1417	1-8407-04	共通摺合三角フラスコ 241931906	3,750	3,900
1417	1-8407-07	共通摺合三角フラスコ 241932705	4,150	4,400
1417	1-8407-08	共通摺合三角フラスコ 241933204	4,000	4,200
1417	1-8407-09	共通摺合三角フラスコ 241933607	4,250	4,500
1417	1-8407-10	共通摺合三角フラスコ 241933701	4,350	4,600
1417	1-8407-12	共通摺合三角フラスコ 241933907	4,350	4,600
1417	1-8407-13	共通摺合三角フラスコ 241934406	4,350	4,600
1417	1-8407-14	共通摺合三角フラスコ 241934603	4,350	4,600
1417	1-8407-16	共通摺合三角フラスコ 241935402	5,000	5,200
1417	1-8407-17	共通摺合三角フラスコ 241935608	5,000	5,200
1418	2-9430-01	三角フラスコ4980-10	720	750
1418	2-9430-02	三角フラスコ4980-25	720	750
1418	2-9430-03	三角フラスコ4980-50	550	570
1418	2-9430-04	三角フラスコ4980-125	550	570
1418	2-9430-05	三角フラスコ4980-250	580	600
1418	2-9430-06	三角フラスコ4980-300	680	710
1418	2-9430-07	三角フラスコ4980-500	1,000	1,050
1418	2-9430-08	三角フラスコ4980-1L	1,600	1,680
1418	2-9430-09	三角フラスコ4980-2L	5,000	5,250
1418	2-9430-10	三角フラスコ4980-4L	8,200	8,610
1418	2-9430-11	三角フラスコ4980-6L	17,500	18,370
1419	3-6127-01	極厚三角広口フラスコ 212272402	2,200	2,300
1419	3-6127-02	極厚三角広口フラスコ 212273604	2,900	3,100
1419	3-6127-03	極厚三角広口フラスコ 212274403	4,700	4,900
1419	3-6127-04	極厚三角広口フラスコ 212275408	6,700	7,000
1420	3-6128-01	極厚三角フラスコ 212171408	4,300	4,500
1420	3-6128-02	極厚三角フラスコ 212171708	4,300	4,500
1420	3-6128-03	極厚三角フラスコ 212172404	1,700	1,800
1420	3-6128-04	極厚三角フラスコ 212173606	2,400	2,500
1420	3-6128-05	極厚三角フラスコ 212174405	3,800	4,000
1420	3-6128-06	極厚三角フラスコ 212175401	6,700	7,000
1420	3-6128-07	極厚三角フラスコ 212176303	12,000	12,500
1420	3-6128-08	極厚三角フラスコ 212177308	39,000	40,500
1420	3-7119-02	キャップ無三角フラスコ218033604	10,100	10,500
1420	3-7119-03	キャップ無三角フラスコ218034403	11,000	11,500
1420	3-7119-04	キャップ無三角フラスコ218035408	14,000	14,600
1420	3-7120-01	キャップ付三角フラスコ218032451	9,000	9,400
1420	3-7120-02	キャップ付三角フラスコ218033653	10,300	10,700
1420	3-7120-03	キャップ付三角フラスコ218034452	10,700	11,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1420	3-7120-04	キャップ付三角フラスコ218035457	15,500	16,100
1421	2-1967-02	平底フラスコ 217112404	1,030	1,100
1421	2-1967-03	平底フラスコ 217113606	1,050	1,100
1421	2-1967-04	平底フラスコ 217114405	1,480	1,600
1421	2-1967-05	平底フラスコ 217115401	2,070	2,200
1421	2-1967-07	平底フラスコ 217116809	13,200	13,700
1421	2-9429-01	平底フラスコ4060-50	840	880
1421	2-9429-02	平底フラスコ4060-125	860	900
1421	2-9429-03	平底フラスコ4060-250	980	1,020
1421	2-9429-04	平底フラスコ4060-500	1,550	1,600
1421	2-9429-05	平底フラスコ4060-1L	2,700	2,800
1421	2-9429-06	平底フラスコ4060-2L	6,700	7,000
1421	2-9429-07	平底フラスコ4060-6L	18,000	18,900
1421	2-9429-08	平底フラスコ4060-12L	36,000	37,800
1421	3-7103-01	丸底フラスコ 217211706	1,100	1,200
1421	3-7103-02	丸底フラスコ 217212402	1,150	1,200
1421	3-7103-03	丸底フラスコ 217213604	1,200	1,300
1421	3-7103-04	丸底フラスコ 217214403	1,600	1,700
1421	3-7103-05	丸底フラスコ 217215408	2,400	2,500
1421	3-7103-06	丸底フラスコ 217216404	7,900	8,200
1421	3-7103-07	丸底フラスコ 217216807	14,600	15,200
1421	3-7103-08	丸底フラスコ 217217109	25,000	26,000
1421	3-7103-09	丸底フラスコ 217217306	25,500	26,500
1421	3-7103-10	丸底フラスコ 217217709	26,000	27,000
1421	3-7103-11	丸底フラスコ 2172186	30,000	36,700
1421	3-7103-12	丸底フラスコ 2172187	38,000	53,500
1421	3-7103-13	丸底フラスコ 2172191	41,000	54,500
1427	1-8494-01	セパラブルカバー 243984605	26,100	27,100
1427	1-8493-06	セパラブルカバー 243964603	30,900	32,100
1427	1-8493-01	セパラブルカバー 243924608	39,900	41,400
1427	1-8493-02	セパラブルカバー 243924702	39,900	41,400
1427	1-8493-07	セパラブルカバー 243925707	42,200	43,800
1427	1-8493-03	セパラブルカバー 243925801	44,600	46,300
1427	1-8493-05	セパラブルカバー 243926009	46,900	48,700
1427	1-8492-01	セパラブルフラスコ 243904409	12,600	13,100
1427	1-8492-02	セパラブルフラスコ 243905405	24,000	24,900
1427	1-8492-03	セパラブルフラスコ 243906307	28,800	29,900
1427	1-8492-04	セパラブルフラスコ 243907106	43,400	45,100
1427	1-8492-05	セパラブルフラスコ 243907603	50,000	51,900
1427	1-8492-06	セパラブルフラスコ 243908608	54,500	56,600
1427	1-8491-01	セパラブルフラスコ 243956303	27,000	28,000
1427	1-8491-02	セパラブルフラスコ 243957102	48,100	49,900
1427	1-8491-04	セパラブルフラスコ 243958604	71,500	74,200
1427	1-8491-05	セパラブルフラスコ 243959103	95,000	98,600
1427	1-8496-01	フラスコ用O-Ring292224608	5,850	6,100
1427	1-8496-02	フラスコ用O-Ring292225707	7,350	7,700
1427	1-8496-03	フラスコ用O-Ring292254602	1,600	1,700
1427	1-8496-04	フラスコ用O-Ring292255701	2,550	2,700
1427	1-8495-01	フラスコ用クランプ 290714609	8,500	8,900
1427	1-8495-02	フラスコ用クランプ 290715708	9,900	10,300
1429	3-6322-01	ジョイントスリーブ89026-488	4,800	4,540
1429	3-6322-02	ジョイントスリーブ89026-490	7,000	6,250
1439	7-189-01	PFA分液ロート 100mL	8,800	10,000
1439	7-189-02	PFA分液ロート 200mL	13,200	15,000
1440	2-8623-01	濾過瓶2420/3000	12,100	15,000
1440	3-7116-01	吸引瓶 211916802	20,500	21,300
1440	3-7116-02	吸引瓶 211917301	34,600	35,900
1440	3-7116-03	吸引瓶 211918606	52,500	54,500
1440	3-7116-04	吸引瓶 211918803	68,500	71,100
1440	3-7116-05	吸引瓶 211919105	84,300	87,500
1441	1-4384-05	ガラスろ過器(円筒ロート形)17GP40	5,500	6,000
1442	1-8393-01	保存瓶 242084105	8,600	9,000
1442	1-8393-02	保存瓶 242084508	8,300	8,700
1442	1-8393-03	保存瓶 242085701	23,300	24,200
1442	1-8395-01	保存瓶 242050109	7,900	8,200
1442	1-8395-02	保存瓶 242050306	9,800	12,500
1442	1-8395-03	保存瓶 242050503	9,000	9,400
1442	1-8395-04	保存瓶 242051002	13,500	14,000
1443	1-8396-01	標本瓶 242090207	10,000	10,400
1443	1-8396-02	標本瓶 242090901	12,400	12,900
1443	1-8396-03	標本瓶 242092405	13,900	14,500
1443	1-8396-04	標本瓶 242092602	16,400	17,100
1443	1-8396-05	標本瓶 242092808	25,900	26,900
1444	1-8390-01	秤量瓶 242111305	3,000	3,200
1444	1-8390-02	秤量瓶 242111802	3,300	3,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1444	1-8390-03	秤量瓶 242112301	3,400	3,600
1444	1-8389-01	秤量瓶 242102309	3,400	3,600
1444	1-8389-02	秤量瓶 242103202	3,700	3,900
1444	1-8389-03	秤量瓶 242104104	5,900	6,200
1445	1-8391-05	時計皿 213213207	1,500	1,600
1445	1-8391-06	時計皿 213213404	1,600	1,700
1445	1-8391-07	時計皿 213214109	1,800	1,900
1445	1-8391-01	時計皿 213214606	2,100	2,200
1445	1-8391-02	時計皿 213215208	2,850	3,000
1445	1-8391-03	時計皿 213215705	3,800	4,000
1445	1-8391-04	時計皿 213216101	5,400	5,700
1445	1-8391-08	時計皿 213216607	13,200	13,700
1447	2-9441-01	結晶皿3140-70	740	770
1447	2-9441-02	結晶皿3140-80	750	780
1447	2-9441-03	結晶皿3140-90	800	840
1447	2-9441-04	結晶皿3140-100	800	840
1447	2-9441-05	結晶皿3140-125	900	940
1447	2-9441-06	結晶皿3140-150	1,000	1,050
1447	2-9441-07	結晶皿3140-170	1,200	1,260
1447	2-9441-08	結晶皿3140-190	1,400	1,470
1447	3-7114-01	結晶皿 213112401	1,100	1,200
1447	3-7114-02	結晶皿 213113209	1,500	1,600
1447	3-7114-03	結晶皿 213113406	1,120	1,200
1447	3-7114-04	結晶皿 213113809	1,200	1,300
1447	3-7114-05	結晶皿 213114102	1,300	1,400
1447	3-7114-06	結晶皿 213114402	1,400	1,500
1447	3-7114-07	結晶皿 213114908	2,150	2,300
1447	3-7114-08	結晶皿 213115407	3,050	3,200
1447	3-7114-09	結晶皿 213115904	8,000	8,300
1447	3-7114-10	結晶皿 213116309	14,100	14,700
1449	3-6016-01	ガス洗浄瓶 81S/100S1	9,800	14,000
1449	3-6016-02	ガス洗浄瓶 81S/100S2	12,900	14,000
1452	1-8848-01	ビーカー 211061706	720	800
1452	1-8848-02	ビーカー 211062402	690	800
1452	1-8848-03	ビーカー 211063604	760	800
1452	1-8848-04	ビーカー 211064806	1,470	1,600
1452	1-8848-05	ビーカー 211065408	2,360	2,500
1452	1-8848-06	ビーカー 211066301	4,400	4,600
1452	1-8850-01	トールビーカー 211162409	1,050	1,100
1452	1-8850-02	トールビーカー 211162906	1,260	1,400
1452	1-8850-03	トールビーカー 211163602	1,260	1,400
1452	1-8850-04	トールビーカー 211164804	1,570	1,700
1452	1-8850-05	トールビーカー 211165406	2,400	2,500
1452	2-9425-01	ビーカー1000-10	470	490
1452	2-9425-02	ビーカー1000-20	470	490
1452	2-9425-03	ビーカー1000-30	470	490
1452	2-9425-04	ビーカー1000-50	370	390
1452	2-9425-05	ビーカー1000-100	340	360
1452	2-9425-06	ビーカー1000-150	380	400
1452	2-9425-07	ビーカー1000-250	400	420
1452	2-9425-08	ビーカー1000-400	480	500
1452	2-9425-09	ビーカー1000-600	720	750
1452	2-9425-10	ビーカー1000-800	1,000	1,050
1452	2-9425-11	ビーカー1000-1L	1,400	1,470
1452	2-9425-13	ビーカー1000-2L	3,400	3,550
1452	2-9425-14	ビーカー1000-3L	5,400	5,650
1452	2-9425-15	ビーカー1000-4L	9,300	9,750
1453	1-8401-01	厚手ビーカー 211312409	4,000	4,200
1453	1-8401-02	厚手ビーカー 211312906	4,800	5,000
1453	1-8401-03	厚手ビーカー 211313602	4,400	4,600
1453	1-8401-04	厚手ビーカー 211314401	4,700	4,900
1453	1-8401-05	厚手ビーカー 211315406	6,700	7,000
1453	1-8401-06	厚手ビーカー 211316308	9,900	10,300
1453	1-8401-07	厚手ビーカー 211316805	12,200	12,700
1453	1-8401-08	厚手ビーカー 211317304	18,100	18,800
1453	1-8401-09	厚手ビーカー 211318609	36,100	37,500
1453	1-8401-10	厚手ビーカー 211318806	50,800	52,700
1453	3-6129-01	極厚ビーカー 211072909	2,450	2,600
1453	3-6129-02	極厚ビーカー 211073605	2,850	3,000
1453	3-6129-03	極厚ビーカー 211074104	3,450	3,600
1453	3-6129-04	極厚ビーカー 211074807	3,900	4,100
1453	3-6129-05	極厚ビーカー 211075409	6,200	6,500
1453	3-6129-06	極厚ビーカー 211076302	10,200	10,600
1453	3-6129-07	極厚ビーカー 211077307	59,930	62,200
1453	1-1757-01	保温・保冷ビーカー T250	19,200	20,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1453	1-1757-02	保温・保冷ビーカー T600	24,300	25,300
1453	1-1757-03	保温・保冷ビーカー T2000	46,400	48,400
1453	1-2155-01	保温・保冷ビーカー T-GL250	24,100	25,100
1453	1-2155-02	保温・保冷ビーカー T-GL600	27,700	28,900
1453	1-2155-03	保温・保冷ビーカー T-GL2000	49,800	51,900
1455	3-6112-01	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA208P	260	300
1455	3-6112-02	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA212P	310	400
1455	3-6112-03	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA218P	320	400
1455	3-6112-04	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA224P	340	400
1455	3-6112-05	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA230P	580	600
1455	3-6112-06	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA234P	680	800
1455	3-6112-07	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA236P	780	900
1455	3-6112-08	リップ付ポリプロピレンビーカー BDA238P	820	900
1458	7-193-01	PFAビーカー 30mL	1,620	1,800
1458	7-193-02	PFAビーカー 50mL	1,800	2,000
1458	7-193-03	PFAビーカー 100mL	2,080	2,300
1458	7-193-04	PFAビーカー 200mL	3,160	3,500
1458	7-193-05	PFAビーカー 300mL	3,800	4,200
1458	7-193-06	PFAビーカー 500mL	6,100	6,700
1458	7-193-07	PFAビーカー 1L	12,600	14,000
1458	3-6339-01	PTFEビーカー 89026-150	17,000	19,900
1458	3-6339-02	PTFEビーカー 89026-152	21,000	24,600
1458	3-6339-03	PTFEビーカー 89026-154	23,000	26,300
1464	5-5363-01	メスフラスコ 共栓付 2820253	2,200	2,320
1464	5-5363-02	メスフラスコ 共栓付 2820261	2,200	2,330
1464	5-5363-03	メスフラスコ 共栓付 2820270	2,200	2,330
1464	5-5363-04	メスフラスコ 共栓付 2820275	2,300	2,430
1464	5-5363-05	メスフラスコ 共栓付 2820281	2,500	2,640
1464	5-5363-06	メスフラスコ 共栓付 2820286	3,500	3,700
1464	5-5363-07	メスフラスコ 共栓付 2820290	4,400	4,640
1464	5-5363-08	メスフラスコ 共栓付 2820293	6,900	7,320
1464	5-5679-01	小容量メスフラスコ1ML2960233	2,300	2,430
1464	5-5679-02	小容量メスフラスコ2ML2960240	2,300	2,430
1464	5-5679-03	小容量メスフラスコ5ML2960252	2,300	2,430
1464	5-5679-04	小容量メスフラスコ10ML2960260	2,300	2,430
1465	2-9474-01	メスフラスコ5640-1	1,200	1,260
1465	2-9474-02	メスフラスコ5640-2	1,200	1,260
1465	2-9474-03	メスフラスコ5640-5	1,400	1,470
1465	2-9474-04	メスフラスコ5640-10	1,400	1,470
1465	2-9474-05	メスフラスコ5640-25	1,400	1,470
1465	2-9474-06	メスフラスコ5640-50	1,400	1,470
1465	2-9474-07	メスフラスコ5640-100	1,450	1,520
1465	2-9474-08	メスフラスコ5640-200	2,000	2,100
1465	2-9474-09	メスフラスコ5640-250	3,000	3,150
1465	2-9474-10	メスフラスコ5640-500	2,600	2,730
1465	2-9474-11	メスフラスコ5640-1L	3,200	3,360
1465	2-9474-12	メスフラスコ5640-2L	6,000	6,300
1465	2-9474-13	メスフラスコ5640-3L	25,000	26,250
1465	2-9474-14	メスフラスコ5640-4L	30,000	31,500
1465	2-9474-15	メスフラスコ5640-5L	39,000	40,950
1465	2-9474-16	メスフラスコ5640-6L	45,000	47,250
1465	2-9475-04	メスフラスコ55640-10	2,200	2,300
1465	2-9475-05	メスフラスコ55640-25	2,300	2,400
1465	2-9475-06	メスフラスコ55640-50	2,400	2,520
1465	2-9475-07	メスフラスコ55640-100	2,700	2,830
1465	2-9475-08	メスフラスコ55640-200	3,700	3,880
1465	2-9475-09	メスフラスコ55640-250	3,800	3,990
1465	2-9475-10	メスフラスコ55640-500	4,900	5,140
1465	2-9475-11	メスフラスコ55640-1L	5,400	5,670
1465	2-9475-12	メスフラスコ55640-2L	9,200	9,660
1465	3-1681-04	メスフラスコ5680-10	1,500	1,570
1465	3-1681-05	メスフラスコ5680-25	1,500	1,570
1465	3-1681-06	メスフラスコ5680-50	1,500	1,570
1465	3-1681-07	メスフラスコ5680-100	1,900	2,000
1465	3-1681-08	メスフラスコ5680-200	2,500	2,620
1465	3-1681-09	メスフラスコ5680-250	2,600	2,730
1465	3-1681-10	メスフラスコ5680-500	3,300	3,460
1465	3-1681-11	メスフラスコ5680-1L	3,600	3,900
1465	3-1681-12	メスフラスコ5680-2L	4,500	6,300
1465	3-1682-04	メスフラスコ55680-10	2,700	2,830
1465	3-1682-05	メスフラスコ55680-25	2,900	3,040
1465	3-1682-06	メスフラスコ55680-50	3,000	3,150
1465	3-1682-07	メスフラスコ55680-100	3,200	3,360
1465	3-1682-08	メスフラスコ55680-200	4,300	4,500
1465	3-1682-09	メスフラスコ55680-250	4,400	4,620

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1465	3-1682-10	メスフラスコ55680-500	6,000	6,300
1465	3-1682-11	メスフラスコ55680-1L	6,500	6,800
1465	3-1682-12	メスフラスコ55680-2L	7,500	9,900
1466	3-7104-01	メスフラスコ 216780704	2,100	2,200
1466	3-7104-02	メスフラスコ 216780807	2,300	2,400
1466	3-7104-03	メスフラスコ 216781203	2,500	2,600
1466	3-7104-04	メスフラスコ 216781409	2,550	2,700
1466	3-7104-05	メスフラスコ 216781709	3,400	3,600
1466	3-7104-06	メスフラスコ 216782405	3,700	3,900
1466	3-7104-07	メスフラスコ 216782508	3,700	3,900
1466	3-7104-08	メスフラスコ 216783204	4,100	4,300
1466	3-7104-09	メスフラスコ 216783607	4,050	4,300
1466	3-7104-10	メスフラスコ 216784406	4,900	5,100
1466	3-7104-11	メスフラスコ 216785402	7,500	7,800
1466	3-7104-12	メスフラスコ 216786304	9,800	10,200
1466	3-7104-13	メスフラスコ 216787309	35,000	36,300
1468	5-5684-01	PMPメスフラスコ25ML7560170	1,400	1,490
1468	5-5684-12	PMPメスフラスコ 7560175	1,950	2,070
1468	5-5684-13	PMPメスフラスコ 7560181	2,150	2,280
1468	5-5684-04	メスフラスコ250ML 7560186	2,800	2,980
1468	5-5684-05	メスフラスコ500ML7560190	2,900	3,080
1468	5-5362-01	PMPメスフラスコ 7560570	1,700	1,810
1468	5-5362-02	PMPメスフラスコ 7560575	1,950	2,070
1468	5-5362-03	PMPメスフラスコ 7560580	2,150	2,290
1468	5-5362-04	PMPメスフラスコ 7560586	2,250	2,390
1468	5-5362-05	PMPメスフラスコ 7560590	2,850	3,030
1468	5-5362-06	PMPメスフラスコ 7560593	3,150	3,350
1470	3-7112-01	メスシリンダー 213960707	2,700	2,800
1470	3-7112-02	メスシリンダー 213960801	2,270	2,400
1470	3-7112-03	メスシリンダー 213961403	2,230	2,400
1470	3-7112-04	メスシリンダー 213961703	2,350	2,500
1470	3-7112-05	メスシリンダー 213962408	2,450	2,600
1470	3-7112-06	メスシリンダー 213963601	3,650	3,800
1470	3-7112-07	メスシリンダー 213964409	4,700	4,900
1470	3-7112-08	メスシリンダー 213965405	7,100	7,400
1470	3-7112-09	メスシリンダー 213966307	15,000	15,600
1471	2-9471-01	メスシリンダー3022-10	800	840
1471	2-9471-02	メスシリンダー3022-25	1,200	1,260
1471	2-9471-03	メスシリンダー3022-50	1,300	1,350
1471	2-9471-04	メスシリンダー3022-100	1,400	1,470
1471	2-9471-05	メスシリンダー3022-250	2,400	2,500
1471	2-9471-06	メスシリンダー3022-500	3,200	3,350
1471	2-9471-07	メスシリンダー3022-1L	7,000	7,350
1471	2-9471-08	メスシリンダー3022-2L	9,500	9,980
1471	2-9472-01	有栓メスシリンダー3002-10	1,800	1,900
1471	2-9472-02	有栓メスシリンダー3002-25	2,500	2,600
1471	2-9472-03	有栓メスシリンダー3002-50	2,700	2,800
1471	2-9472-04	有栓メスシリンダー3002-100	3,200	3,300
1471	2-9472-05	有栓メスシリンダー3002-250	4,000	4,200
1471	2-9472-06	有栓メスシリンダー3002-500	7,000	7,350
1471	2-9472-07	有栓メスシリンダー3002-1L	10,000	10,500
1471	2-9472-08	有栓メスシリンダー3002-2L	15,000	15,800
1472	5-5360-01	EMユーロ メスシリンダー2240160	1,600	1,690
1472	5-5360-02	EMユーロ メスシリンダー2240170	1,600	1,690
1472	5-5360-03	EMユーロ メスシリンダー2240175	1,600	1,690
1472	5-5360-04	EMユーロ メスシリンダー2240180	1,600	1,690
1472	5-5360-05	EMユーロ メスシリンダー2240186	2,750	2,910
1472	5-5360-06	EMユーロ メスシリンダー2240190	3,800	4,030
1472	5-5360-07	EMユーロ メスシリンダー2240193	5,900	6,230
1472	5-5360-08	EMユーロ メスシリンダー2240194	11,500	12,200
1473	3-6113-01	PMPシリンダー CT0010P	460	500
1473	3-6113-03	PMPシリンダー CT0050P	740	700
1473	3-6113-06	PMPシリンダー CT0500P	2,100	2,000
1473	3-6113-07	PMPシリンダー CT1000P	3,400	3,300
1473	7-190-01	シリンダー 10mL(PFA製)	10,000	11,000
1473	7-190-02	シリンダー 30mL(PFA製)	14,000	16,000
1473	7-190-03	シリンダー 50mL(PFA製)	16,500	19,000
1473	7-190-04	シリンダー 100mL(PFA製)	19,000	21,000
1473	7-190-05	シリンダー 200mL(PFA製)	22,000	25,000
1473	7-190-06	シリンダー 300mL(PFA製)	24,000	27,000
1473	7-190-07	シリンダー 500mL(PFA製)	30,000	34,000
1473	7-190-08	シリンダー 1L(PFA製)	51,000	56,000
1473	7-190-09	シリンダー 2L(PFA製)	70,000	78,000
1475	2-878-01	ビュレット16420100A 10mL	4,000	4,200
1475	2-878-02	ビュレット16420250A 25mL	4,400	4,560

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1475	2-878-03	ビュレット16420500A 50mL	4,900	5,080
1475	2-878-04	ビュレット16421000A 100mL	7,200	7,440
1475	2-879-01	ビュレット16420100FA 10mL	4,500	4,690
1475	2-879-02	ビュレット16420250FA 25mL	5,500	5,700
1475	2-879-03	ビュレット16420500FA 50mL	5,900	6,130
1475	2-879-04	ビュレット16421000FA100mL	8,200	8,500
1479	2-9469-01	メスピペット7065-1X	1,000	1,050
1479	2-9469-02	メスピペット7065-1	330	340
1479	2-9469-03	メスピペット7065-2	340	350
1479	2-9469-04	メスピペット7065-5	420	440
1479	2-9469-05	メスピペット7065-10	530	550
1479	2-9469-06	メスピペット7065-25	1,500	1,570
1479	2-9469-07	メスピペット7070-5	470	490
1479	2-9469-08	メスピペット7070-10	590	610
1479	2-9469-09	メスピペット7070-25	2,000	2,100
1479	2-9469-11	メスピペット7085-2X	780	810
1479	2-9469-12	メスピペット7085-1	320	330
1479	2-9469-13	メスピペット7085-1C	330	340
1479	2-9469-14	メスピペット7085-2	340	350
1479	2-9469-15	メスピペット7085-2C	400	420
1479	2-9469-16	メスピペット7085-5	420	440
1479	2-9469-17	メスピペット7085-10	530	550
1479	2-9469-18	メスピペット7086-5	500	520
1479	2-9469-19	メスピペット7086-10	600	630
1479	2-9469-20	メスピペット7087-5	1,130	1,180
1479	2-9469-21	メスピペット7087-10	1,150	1,200
1479	2-9469-22	メスピペット7087-25	1,800	1,890
1479	2-877-01	メスピペット19100001A0. 1mL	600	620
1479	2-877-02	メスピペット19100002A0. 2mL	500	520
1479	2-877-03	メスピペット19100005A0. 5mL	360	380
1479	2-877-04	メスピペット19100010A 1mL	210	230
1479	2-877-05	メスピペット19100020A 2mL	220	240
1479	2-877-06	メスピペット19100050A 5mL	280	300
1479	2-877-08	メスピペット19100150A 15mL	500	520
1479	2-877-09	メスピペット19100200A 20mL	650	680
1479	2-877-10	メスピペット19100250A 25mL	1,000	1,050
1479	2-877-11	メスピペット19100500A 50mL	450	490
1483	3-5572-01	セロジカルピペット0030127692	24,500	26,800
1483	3-5572-02	セロジカルピペット0030127706	21,000	22,500
1483	3-5572-03	セロジカルピペット0030127714	21,500	19,000
1483	3-5572-04	セロジカルピペット0030127722	24,500	21,200
1483	3-5572-05	セロジカルピペット0030127730	14,600	20,100
1483	3-5572-06	セロジカルピペット0030127749	32,000	46,900
1484	1-302-01	ポンプ付ディスボピペット301	12,500	13,800
1484	1-302-02	ポンプ付ディスボピペット305	13,400	14,800
1484	1-302-03	ポンプ付ディスボピペット310	13,400	14,800
1484	1-302-11	ポンプ付ディスボピペット101	31,900	35,000
1484	1-302-12	ポンプ付ディスボピペット105	32,600	36,000
1484	1-302-13	ポンプ付ディスボピペット110	33,400	36,800
1486	2-9470-01	ホールピペット7100-1	340	350
1486	2-9470-02	ホールピペット7100-2	340	350
1486	2-9470-03	ホールピペット7100-3	390	410
1486	2-9470-04	ホールピペット7100-4	390	410
1486	2-9470-05	ホールピペット7100-5	390	410
1486	2-9470-06	ホールピペット7100-10	470	490
1486	2-9470-07	ホールピペット7100-15	800	840
1486	2-9470-08	ホールピペット7100-20	820	860
1486	2-9470-09	ホールピペット7100-25	850	890
1486	2-9470-10	ホールピペット7100-50	1,000	1,050
1486	2-9470-11	ホールピペット7100-100	1,800	1,890
1486	1-3968-01	バスツールピペット 7095D-5X	7,000	8,000
1486	1-3968-02	バスツールピペット 7095D-9	8,000	9,000
1487	2-2045-01	バスツールピペット 19000150	6,900	7,900
1487	2-2045-02	バスツールピペット 190001500	9,000	10,300
1487	2-2045-03	バスツールピペット 19000230	7,500	8,300
1487	2-2045-04	バスツールピペット 190002300	11,600	13,200
1487	5-4032-01	バスツールピペット綿栓なし9250101	7,300	7,800
1487	5-4032-02	バスツールピペット綿栓なし9260101	8,700	9,300
1487	5-4033-01	バスツールピペット綿栓つき9250201	12,800	13,700
1490	7-187-01	スポイト(PFA製)2. 5mL	3,700	4,000
1490	7-187-02	スポイト(PFA製)5. 0mL	4,200	4,600
1491	2-9450-32	試験管9800-10	24,480	25,920
1491	2-9450-33	試験管9800-12	38,880	41,040
1491	2-9450-34	試験管9800-13	31,680	33,120
1491	2-9450-35	試験管9800-15	33,120	34,560

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1491	2-9450-36	試験管9800-16	34,560	37,440
1491	2-9450-39	試験管9800-18	51,840	54,720
1491	2-9450-40	試験管9800-20	74,880	77,760
1491	2-9450-42	試験管9800-25	50,112	51,840
1491	2-9450-43	試験管9800-25X	33,408	34,560
1491	2-9451-31	試験管9820-6	21,600	23,040
1491	2-9451-32	試験管9820-10	24,480	25,920
1491	2-9451-33	試験管9820-12	29,520	30,960
1491	2-9451-34	試験管9820-13	30,240	31,680
1491	2-9451-36	試験管9820-16	34,560	37,440
1491	2-9451-37	試験管9820-16X	34,560	37,440
1491	2-9451-38	試験管9820-16XX	34,560	37,440
1491	2-9451-39	試験管9820-18	35,712	37,440
1491	2-9451-40	試験管9820-20	80,640	83,520
1491	2-9451-42	試験管9820-25	48,960	51,840
1491	2-9451-43	試験管9820-25X	32,640	34,560
1492	2-1965-01	ディスボガラス試験管 99445-10	2,030	2,250
1492	2-1965-02	ディスボガラス試験管 99445-12	2,265	2,500
1492	2-1965-03	ディスボガラス試験管 99445-13	2,930	3,250
1492	2-1965-04	ディスボガラス試験管 99445-15	3,380	3,630
1492	2-1965-05	ディスボガラス試験管 99445-16	3,830	4,000
1492	2-1965-06	ディスボガラス試験管 99445-16X	4,500	4,750
1492	2-1965-07	ディスボガラス試験管99445-16XX	4,950	5,250
1492	2-1965-18	ディスボガラス試験管 99445-18	2,925	3,125
1492	2-1965-09	ディスボガラス試験管 99445-20	7,880	8,500
1493	1-3966-01	ディスボネジ付試験管 99447-13	37,800	40,000
1493	1-3966-02	ディスボネジ付試験管 99447-161	41,500	44,000
1493	1-3966-03	ディスボネジ付試験管 99447-16	46,300	49,000
1493	1-3966-04	ディスボネジ付試験管 99447-16X	53,800	56,000
1493	1-3966-05	ディスボネジ付試験管 99447-20	30,500	32,000
1493	1-3966-06	ディスボネジ付試験管 99447-20X	33,000	34,500
1493	1-3966-10	ディスボネジ付試験管 99449-13	35,800	38,000
1493	1-3966-11	ディスボネジ付試験管 99449-16	39,000	41,000
1493	1-3966-12	ディスボネジ付試験管 99449-16X	43,700	46,000
1493	1-3966-13	ディスボネジ付試験管99449-16XX	50,800	53,000
1493	1-3966-14	ディスボネジ付試験管 99449-20	28,000	29,500
1493	1-3966-15	ディスボネジ付試験管 99449-20X	31,800	33,500
1493	1-3966-07	ディスボネジ付試験管 99448-16X	37,000	39,000
1493	1-3966-08	ディスボネジ付試験管 99448-16	44,000	46,000
1493	1-3966-09	ディスボネジ付試験管 99448-19	33,600	35,000
1493	1-3967-01	スクリュウキャップ 99999-13	33,000	35,000
1493	1-3967-02	スクリュウキャップ 99999-15	35,000	37,000
1493	1-3967-04	スクリュウキャップ 9998-13	22,450	23,040
1493	1-3967-05	スクリュウキャップ 9998-15	25,300	25,920
1493	1-3967-06	スクリュウキャップ 9998-18	22,120	23,040
1496	2-1998-01	PPチューブ滅菌済 34180005D	2,750	3,000
1496	2-1998-02	PPチューブ滅菌済 34180215D	3,700	4,000
1496	2-1997-01	PSチューブ滅菌済 34181005D	2,750	3,000
1496	2-1997-02	PSチューブ滅菌済 34184015D	3,700	4,000
1496	1-8428-01	ラウンド(丸底)チューブ 352003	37,400	38,600
1496	1-8428-03	ラウンド(丸底)チューブ 352008	13,700	14,200
1496	1-8428-04	ラウンド(丸底)チューブ 352052	34,100	35,200
1496	1-8428-05	ラウンド(丸底)チューブ 352053	42,000	43,300
1496	1-8428-06	ラウンド(丸底)チューブ 352054	48,900	50,400
1496	1-8428-07	ラウンド(丸底)チューブ 352058	32,900	33,900
1496	1-8428-08	ラウンド(丸底)チューブ 352063	36,400	37,500
1496	1-8428-09	ラウンド(丸底)チューブ 352027	89,700	92,400
1496	1-8428-10	ラウンド(丸底)チューブ 352001	47,200	48,700
1496	1-8428-11	ラウンド(丸底)チューブ 352006	52,900	54,500
1496	1-8428-12	ラウンド(丸底)チューブ 352017	44,300	45,700
1496	1-8428-13	ラウンド(丸底)チューブ 352018	48,900	50,400
1496	1-8428-14	ラウンド(丸底)チューブ 352051	63,700	65,700
1496	1-8428-15	ラウンド(丸底)チューブ 352057	39,200	40,400
1496	1-8428-16	ラウンド(丸底)チューブ 352059	43,200	44,500
1496	1-8428-17	ラウンド(丸底)チューブ 352025	95,400	98,300
1496	1-8428-18	ラウンド(丸底)チューブ 352037	54,000	55,700
1496	1-8428-21	ラウンド(丸底)チューブ 352032	31,900	32,900
1497	7-251-10	PFA試験管 5ml	1,200	1,500
1497	7-251-11	PFA試験管 10ml	1,400	1,700
1497	7-251-12	PFA試験管 15ml	2,300	2,600
1497	7-251-13	PFA試験管 20ml	2,600	2,900
1497	7-251-14	PFA試験管 25ml	4,000	4,400
1497	7-251-15	PFA試験管 50ml	4,800	5,300
1497	7-251-16	PFA試験管 60ml	5,000	5,500
1501	2-4726-01	遠沈管 50ml C571-1 目盛り付	21,500	23,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1504	3-6298-01	遮光プラスチック遠沈管 TB1500	3,300	3,420
1504	3-6298-02	遮光プラスチック遠沈管 TB5000	4,600	4,760
1510	2-2019-01	チューブラック 34321390B	800	900
1511	3-6868-01	試験管用ディスベンサー 75mm用	9,500	10,400
1511	3-6868-02	試験管用ディスベンサー 100mm用	9,800	10,800
1512	1-4311-01	マルチラック S600-16G	32,200	34,000
1512	1-4311-02	マルチラック S600-16L	32,200	34,000
1512	1-4311-03	マルチラック S600-30G	32,200	34,000
1512	1-4311-04	マルチラック S600-30L	32,200	34,000
1515	3-6627-01	クリア遠沈管ラック LC-15	4,400	4,700
1515	3-6627-02	クリア遠沈管ラック LC-50	4,400	4,700
1515	3-6335-01	カラーマルチチューブラック5415-59	19,900	21,000
1516	3-7117-01	ピフネルロート 213412207	12,400	12,900
1516	3-7117-02	ピフネルロート 213412807	16,100	16,700
1516	3-7117-03	ピフネルロート 213413409	26,800	27,800
1516	3-7117-04	ピフネルロート 213414405	27,500	28,600
1516	3-7117-05	ピフネルロート 213415401	40,600	42,200
1518	3-6465-01	ポリロート 100	230	300
1519	3-6114-01	PPストレートロート FWC220	3,000	3,300
1521	1-6431-20	ステンレスロート 90	1,320	1,490
1521	1-6431-05	ステンレスロート 120	1,700	1,900
1521	1-6431-06	ステンレスロート 150	2,100	2,400
1521	1-6431-07	ステンレスロート 180	2,450	2,800
1521	1-6431-08	ステンレスロート 210	3,000	3,400
1521	1-6431-09	ステンレスロート 240	3,850	4,300
1523	2-9348-01	ドラム缶ロートUT-0499	23,800	24,300
1524	1-4859-01	ドラム缶用ポリロート JP-28680	14,100	16,000
1524	1-4859-02	ドラム缶用ポリロート JP-28682	12,500	12,700
1529	6-355-01	アルミキャップ M-1	70	90
1529	6-355-02	アルミキャップ M-2	86	108
1529	6-355-03	アルミキャップ M-3	88	110
1529	6-355-04	アルミキャップ M-4	92	116
1529	6-355-05	アルミキャップ M-5	100	120
1529	6-355-06	アルミキャップ M-6	108	128
1529	6-355-07	アルミキャップ M-7	112	132
1529	6-355-08	アルミキャップ M-8	118	138
1531	6-510-01	ケッククリップテーパージョイントKC10	3,500	3,700
1531	6-510-02	ケッククリップテーパージョイントKC12	3,600	3,800
1531	6-510-03	ケッククリップテーパージョイントKC14	3,800	4,000
1531	6-510-04	ケッククリップテーパージョイントKC19	3,900	4,100
1531	6-510-05	ケッククリップテーパージョイントKC24	4,600	4,800
1531	6-510-06	ケッククリップテーパージョイントKC29	4,800	5,000
1531	6-510-07	ケッククリップテーパージョイントKC34	5,600	5,900
1531	6-510-08	ケッククリップテーパージョイントKC40	6,100	6,400
1531	6-510-09	ケッククリップテーパージョイントKC45	6,400	6,700
1531	5-3004-01	ケックジョイントクリップ KCM14N	7,500	8,700
1531	5-3004-02	ケックジョイントクリップ KCM19N	7,700	8,900
1531	5-3004-03	ケックジョイントクリップ KCM24N	8,300	9,600
1531	5-3004-04	ケックジョイントクリップ KCM29N	8,700	10,400
1534	5-3067-01	ゴムピベッター 黒 50ml	1,650	1,880
1534	5-3067-02	ゴムピベッター れんが色 50ml	1,650	1,880
1541	6-255-04	磁製ビュレット台用 磁性台	2,700	2,900
1544	5-4035-01	ユニバーサルクランプ S	3,900	4,500
1544	5-4035-02	ユニバーサルクランプ M	4,300	4,900
1544	5-4035-03	ユニバーサルクランプ L	4,500	5,200
1544	5-3064-01	ムッフ付クランプ21573-504(M)	7,400	8,740
1544	5-3064-02	ムッフ付クランプ21573-606(L)	7,700	8,240
1544	5-3063-01	クランプ S21570-125	7,300	7,780
1544	5-3063-02	クランプ M21570-126	8,300	8,880
1544	5-3063-03	クランプ L21570-127	9,600	10,300
1549	5-4034-01	ムッフ GDM	2,500	2,900
1550	5-3007-01	万能ムッフ 21572-658	12,100	13,000
1550	5-3008-01	ムッフ90V型 21572-501	4,100	4,840
1551	6-448-01	ラボラトリージャッキ 80X80	7,600	7,900
1551	6-448-02	ラボラトリージャッキ 100X100	7,500	8,100
1551	6-448-04	ラボラトリージャッキ 150X180	9,100	10,400
1551	6-448-06	ラボラトリージャッキ 180X200	9,600	10,900
1551	6-448-08	ラボラトリージャッキ 250X250	36,800	41,000
1551	6-448-09	ラボラトリージャッキ 300×300	45,200	49,600
1551	6-448-10	ラボラトリージャッキ150×150ノブ式	9,300	9,700
1551	6-448-11	ラボラトリージャッキ180×180ノブ式	10,300	10,800
1551	6-448-12	ラボラトリージャッキ200×200ノブ式	11,000	11,200
1552	1-6276-01	カラージャッキ AL J-60	12,300	13,800
1552	1-6276-02	カラージャッキ AL J-100	13,300	15,000
1552	1-6276-03	カラージャッキ AL J-150	16,000	18,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1552	1-6276-04	カラージャッキー AL. J-200	18,200	21,700
1566	6-528-06	軟膏ヘラ 10インチ 40×255	1,400	1,600
1566	6-528-07	軟膏ヘラ 8インチ 32×205	900	1,200
1566	6-528-08	軟膏ヘラ 7インチ 32×175	850	1,100
1566	6-528-01	軟コウヘラ 特大 32X150	800	1,000
1566	6-528-02	軟コウヘラ 大 30X135	700	850
1566	6-528-03	軟コウヘラ 中 25X120	650	800
1566	6-528-04	軟コウヘラ 小 25×105	550	650
1569	6-790-01	ポリカ万能スコップ 602 大	2,300	3,000
1569	6-790-02	ポリカ万能スコップ 603 中	2,100	2,800
1569	6-790-03	ポリカ万能スコップ 604 小	1,300	1,800
1570	1-690-01	ステンレス製スコップ8835	2,750	2,930
1570	1-690-02	ステンレス製スコップ8836	3,160	3,300
1570	1-690-03	ステンレス製スコップ8837	3,290	3,500
1570	1-690-04	ステンレス製スコップ8838	5,290	5,600
1570	6-514-01	角型スコップ (SUS304) 特大	4,500	5,100
1570	6-514-02	角型スコップ (SUS304) 大	3,600	4,150
1570	6-514-03	角型スコップ (SUS304) 小	3,000	3,420
1570	6-514-04	角型スコップ (SUS304) 先細	3,000	3,420
1576	6-463-01	細工用バーナー 都市ガス用	13,700	15,000
1576	6-463-02	細工用バーナー プロパン用	13,700	15,000
1576	6-463-03	細工用バーナー 天然ガス用	14,700	16,000
1576	6-464-04	ガスバーナー 都市ガス用 1重コック付	2,700	3,000
1576	6-464-02	ガスバーナー プロパン用 1重管コック付	2,700	3,000
1576	6-464-05	ガスバーナー 都市ガス用 2重コック付	2,700	3,300
1578	1-1351-01	マイクロバーナー R-2001	6,800	7,800
1588	1-9786-01	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B1	800	900
1588	1-9786-02	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B2	1,400	1,600
1588	1-9786-03	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B3	2,000	2,200
1588	1-9786-04	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B4	3,000	3,300
1588	1-9786-05	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B5	3,500	3,900
1588	1-9786-06	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B6	6,700	7,400
1588	1-9786-07	アルミなるつぼ(本体) SSA-H B7	11,500	12,700
1588	1-9787-01	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B1	500	550
1588	1-9787-02	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B2	800	900
1588	1-9787-03	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B3	1,000	1,100
1588	1-9787-04	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B4	1,400	1,600
1588	1-9787-05	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B5	1,600	1,800
1588	1-9787-06	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B6	3,100	3,400
1588	1-9787-07	アルミなるつぼ(ふた) SSA-H B7	4,700	5,200
1589	1-8316-01	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B1	1,800	2,000
1589	1-8316-02	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B2	2,900	3,200
1589	1-8316-03	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B3	4,300	4,800
1589	1-8316-04	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B4	6,600	7,300
1589	1-8316-05	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B5	7,800	8,600
1589	1-8316-06	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B6	16,100	17,700
1589	1-8316-07	アルミなるつぼSSA-Sるつぼ B7	19,500	21,500
1589	1-8320-01	アルミなるつぼSSA-S用ふた b1	1,100	1,200
1589	1-8320-02	アルミなるつぼSSA-S用ふた b2	1,600	1,800
1589	1-8320-03	アルミなるつぼSSA-S用ふた b3	2,200	2,400
1589	1-8320-04	アルミなるつぼSSA-S用ふた b4	3,000	3,300
1589	1-8320-05	アルミなるつぼSSA-S用ふた b5	3,500	3,900
1589	1-8320-06	アルミなるつぼSSA-S用ふた b6	7,500	8,300
1589	1-8320-07	アルミなるつぼSSA-S用ふた b7	10,000	11,000
1592	1-1736-01	アルミナ焼成用容器 90角	7,300	8,000
1592	1-1736-02	アルミナ焼成用容器 100角	8,500	9,400
1592	1-1736-03	アルミナ焼成用容器 120角	11,500	13,000
1592	1-1736-04	アルミナ焼成用容器SSAT150角	13,500	15,000
1592	1-1736-05	アルミナ焼成用容器SSA-Tサヤ200角	20,000	22,000
1592	1-1736-11	アルミナ焼成用容器 フタ90角	2,800	3,100
1592	1-1736-12	アルミナ焼成用容器 フタ100角	3,500	3,900
1592	1-1736-13	アルミナ焼成用容器 フタ120角	5,200	5,700
1592	1-1736-14	アルミナ焼成用容器 フタ150角	6,500	7,200
1592	1-1736-15	焼成容器 SSA-Tサヤ用フタ 200角	10,000	11,000
1593	1-2373-01	アルミナ保護管SSA-S 4A	9,000	9,900
1593	1-2373-02	アルミナ保護管SSA-S 6	10,000	11,000
1593	1-2373-03	アルミナ保護管SSA-S 6C	13,800	15,200
1594	7-256-01	時計皿(PTFE)50mm	800	1,000
1594	7-256-02	時計皿(PTFE)60mm	1,300	1,600
1594	7-256-03	時計皿(PTFE)75mm	1,300	1,500
1594	7-256-04	時計皿(PTFE)90mm	1,400	1,500
1594	7-256-05	時計皿(PTFE)100mm	1,800	1,900
1594	7-256-06	時計皿(PTFE)120mm	2,400	2,500
1595	1-8321-01	焼成用セッターSSA-S50×2.5mm	600	660
1595	1-8321-02	焼成用セッターSSA-S 100×2.5	1,600	1,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1595	1-8321-03	焼成用セッターSSA-S 150×2.5	2,100	2,300
1595	1-5337-01	焼成用セッター SSA-T 50×1	1,000	1,100
1595	1-5337-02	焼成用セッター SSA-T 50×1.5	1,000	1,100
1595	1-5337-03	焼成用セッター SSA-T 100×1	1,900	2,100
1595	1-5337-04	焼成用セッターSSA-T 100×1.5	1,900	2,100
1595	1-5337-05	焼成用セッター SSA-T 150×1	2,400	2,700
1595	1-5337-06	焼成用セッターSSA-T 150×1.5	2,400	2,700
1597	2-796-01	PTFEチューブ11M 4×6	7,740	8,600
1597	2-796-02	PTFEチューブ11M 6×8	11,250	13,000
1597	2-796-03	PTFEチューブ11M 8×10	14,940	17,000
1597	2-796-04	PTFEチューブ11M1.59×3.17	4,230	4,700
1597	2-796-05	PTFEチューブ11M3.17×6.35	13,500	15,000
1597	2-796-06	PTFEチューブ11M4.35×6.35	11,340	13,000
1597	2-795-01	PFAチューブ11M 4×6	7,650	8,500
1597	2-795-02	PFAチューブ11M 6×8	11,520	13,000
1597	2-795-03	PFAチューブ11M 8×10	13,770	16,000
1597	2-795-04	PFAチューブ11M 1.59×3.17	8,100	9,000
1597	2-795-05	PFAチューブ11M 3.17×6.35	23,400	26,000
1597	2-795-06	PFAチューブ11M 4.35×6.35	16,200	18,000
1598	2-797-06	PTFEチューブ1×2	170	200
1598	2-797-07	PTFEチューブ1×3	400	500
1598	2-797-09	PTFEチューブ2×3	280	310
1598	2-797-10	PTFEチューブ2×4	590	700
1598	2-797-12	PTFEチューブ3×4	350	400
1598	2-797-13	PTFEチューブ3×5	750	900
1598	2-797-14	PTFEチューブ4×5	450	500
1598	2-797-15	PTFEチューブ4×6	860	1,000
1598	2-797-16	PTFEチューブ5×6	600	700
1598	2-797-17	PTFEチューブ5×7	1,070	1,200
1598	2-797-18	PTFEチューブ6×7	630	700
1598	2-797-19	PTFEチューブ6×8	1,250	1,400
1598	2-797-20	PTFEチューブ7×8	750	900
1598	2-797-21	PTFEチューブ7×9	1,300	1,500
1598	2-797-22	PTFEチューブ8×9	850	1,000
1598	2-797-23	PTFEチューブ8×10	1,660	1,900
1598	2-797-24	PTFEチューブ9×10	940	1,100
1598	2-797-25	PTFEチューブ9×11	1,860	2,100
1598	2-797-27	PTFEチューブ10×11	1,050	1,200
1598	2-797-28	PTFEチューブ10×12	2,020	2,300
1598	2-797-29	PTFEチューブ11×12	1,240	1,400
1598	2-797-30	PTFEチューブ11×13	2,600	2,900
1598	2-797-31	PTFEチューブ12×13	1,380	1,600
1598	2-797-32	PTFEチューブ12×14	2,580	2,900
1598	2-797-33	PTFEチューブ12.5×14	2,480	2,800
1598	2-797-34	PTFEチューブ13×15	2,820	3,200
1598	2-797-35	PTFEチューブ13×16	5,400	6,000
1598	2-797-36	PTFEチューブ14×16	2,960	3,300
1598	2-797-37	PTFEチューブ15×17	3,980	4,400
1598	2-797-38	PTFEチューブ16×17.5	3,150	3,500
1598	2-797-39	PTFEチューブ16×18	3,440	3,800
1598	2-797-40	PTFEチューブ16×19	6,590	7,300
1598	2-797-41	PTFEチューブ19×21	4,550	5,100
1598	2-797-42	PTFEチューブ20×23	7,600	8,400
1598	2-797-43	PTFEチューブ21.5×23.5	4,200	4,600
1598	2-797-44	PTFEチューブ22×24	4,350	4,800
1598	2-797-45	PTFEチューブ23×25	4,520	5,000
1598	2-797-46	PTFEチューブ23×27	9,300	10,500
1598	2-797-47	PTFEチューブ25×27	4,900	5,400
1598	2-797-48	PTFEチューブ25×28	7,460	8,300
1598	2-797-49	PTFEチューブ26×29	7,800	8,600
1598	2-797-50	PTFEチューブ27.5×29.5	5,350	5,900
1598	2-797-51	PTFEチューブ33×36	9,700	11,000
1598	2-797-52	PTFEチューブ39×42	11,000	12,000
1598	2-797-53	PTFEチューブ46×50	22,000	25,000
1598	2-797-54	PTFEチューブ49×53	22,000	25,000
1598	2-798-01	PTFEチューブ10M巻0.5×1.0	1,480	1,700
1598	2-798-02	PTFEチューブ10M巻0.5×1.5	1,750	2,000
1598	2-798-03	PTFEチューブ10M巻0.7×1.7	3,800	4,200
1598	2-798-04	PTFEチューブ10M巻0.8×1.4	3,200	3,600
1598	2-798-05	PTFEチューブ10M巻0.9×1.7	4,500	5,000
1598	2-798-06	PTFEチューブ10M巻1×2	1,530	1,700
1598	2-798-07	PTFEチューブ10M巻1×3	3,600	4,000
1598	2-798-08	PTFEチューブ10M巻1.5×2.5	3,700	4,100
1598	2-798-09	PTFEチューブ10M巻2×3	2,520	2,800
1598	2-798-10	PTFEチューブ10M巻2×4	5,310	5,900

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1598	2-798-11	PTFEチューブ10M巻2.5×3.5	3,800	4,200
1598	2-798-12	PTFEチューブ10M巻3×4	3,150	3,500
1598	2-798-13	PTFEチューブ10M巻3×5	6,750	7,500
1598	2-798-14	PTFEチューブ10M巻4×5	4,050	4,500
1598	2-798-15	PTFEチューブ10M巻4×6	7,740	8,600
1598	2-798-16	PTFEチューブ10M巻5×6	5,400	6,000
1598	2-798-17	PTFEチューブ10M巻5×7	9,630	11,000
1598	2-798-18	PTFEチューブ10M巻6×7	5,670	6,300
1598	2-798-19	PTFEチューブ10M巻6×8	11,250	13,000
1598	2-798-20	PTFEチューブ10M巻7×8	6,750	7,400
1598	2-798-21	PTFEチューブ10M巻7×9	11,700	13,000
1598	2-798-22	PTFEチューブ10M巻8×9	7,650	8,500
1598	2-798-23	PTFEチューブ10M巻8×10	14,940	17,000
1598	2-798-24	PTFEチューブ10M巻9×10	8,460	10,000
1598	2-798-25	PTFEチューブ10M巻9×11	16,740	19,000
1598	2-798-26	PTFEチューブ10M巻9×12	23,400	26,000
1598	2-798-27	PTFEチューブ10M巻10×11	9,450	11,000
1598	2-798-28	PTFEチューブ10M巻10×12	18,180	20,000
1598	2-798-29	PTFEチューブ10M巻11×12	11,160	13,000
1598	2-798-30	PTFEチューブ10M巻11×13	23,400	26,000
1598	2-798-31	PTFEチューブ10M巻12×13	12,420	14,000
1598	2-798-32	PTFEチューブ10M巻12×14	23,220	26,000
1598	2-798-33	PTFEチューブ10M巻12.5×14	22,320	24,600
1598	2-798-34	PTFEチューブ10M巻13×15	25,380	28,000
1598	2-798-35	PTFEチューブ10M巻13×16	48,600	54,000
1598	2-798-36	PTFEチューブ10M巻14×16	26,640	30,000
1598	2-798-37	PTFEチューブ10M巻15×17	35,820	40,000
1598	2-798-38	PTFEチューブ10M巻16×17.5	28,350	32,000
1598	2-798-39	PTFEチューブ10M巻16×18	30,960	34,000
1598	2-798-40	PTFEチューブ10M巻16×19	59,310	65,000
1598	2-798-41	PTFEチューブ10M巻19×21	40,950	45,000
1598	2-798-42	PTFEチューブ10M巻20×23	68,400	76,000
1598	1-2715-02	ナフロンPFAチューブ 2×3	320	400
1598	1-2715-03	ナフロンPFAチューブ 2×4	590	700
1598	1-2715-04	ナフロンPFAチューブ 3×4	330	400
1598	1-2715-05	ナフロンPFAチューブ 3×5	800	900
1598	1-2715-06	ナフロンPFAチューブ 4×5	430	500
1598	1-2715-07	ナフロンPFAチューブ 4×6	850	1,000
1598	1-2715-08	ナフロンPFAチューブ 5×6	530	600
1598	1-2715-09	ナフロンPFAチューブ 5×7	1,120	1,300
1598	1-2715-10	ナフロンPFAチューブ 6×8	1,280	1,500
1598	1-2715-11	ナフロンPFAチューブ 7×8	750	900
1598	1-2715-12	ナフロンPFAチューブ 8×10	1,530	1,700
1598	1-2715-13	ナフロンPFAチューブ 9×10	860	1,000
1598	1-2715-14	ナフロンPFAチューブ 10×12	1,900	2,100
1598	1-2715-15	ナフロンPFAチューブ 11×12	1,100	1,300
1598	1-2715-16	ナフロンPFAチューブ 11×13	2,200	2,500
1598	1-2715-17	ナフロンPFAチューブ 12×14	2,400	2,700
1598	1-2715-22	ナフロンPFAチューブ 13×16	4,000	4,400
1598	1-2715-23	ナフロンPFAチューブ 14×16	2,800	3,100
1598	1-2715-24	ナフロンPFAチューブ 15×17	3,400	3,800
1598	1-2715-25	ナフロンPFAチューブ 15×18	4,900	5,400
1598	1-2715-26	ナフロンPFAチューブ 16×18	3,300	3,700
1598	1-2715-18	ナフロンPFAチューブ 16×19	4,950	5,500
1598	1-2715-27	ナフロンPFAチューブ 17×19	3,800	4,200
1598	1-2715-29	ナフロンPFAチューブ 20×22	4,000	4,400
1598	1-2715-19	ナフロンPFAチューブ 22×25	6,500	7,200
1598	2-384-02	ナフロンPFAチューブ10M巻2×3	2,880	3,200
1598	2-384-03	ナフロンPFAチューブ10M巻2×4	5,310	5,900
1598	2-384-04	ナフロンPFAチューブ10M巻3×4	2,970	3,300
1598	2-384-05	ナフロンPFAチューブ10M巻3×5	7,200	8,000
1598	2-384-06	ナフロンPFAチューブ10M巻4×5	3,870	4,300
1598	2-384-07	ナフロンPFAチューブ10M巻4×6	7,650	8,500
1598	2-384-08	ナフロンPFAチューブ10M巻5×6	4,770	5,300
1598	2-384-09	ナフロンPFAチューブ10M巻5×7	10,080	11,000
1598	2-384-10	ナフロンPFAチューブ10M巻6×8	11,520	13,000
1598	2-384-11	ナフロンPFAチューブ10M巻7×8	6,750	7,500
1598	2-384-12	ナフロンPFAチューブ10M巻8×10	13,770	16,000
1598	2-384-13	ナフロンPFAチューブ10M巻9×10	7,740	8,600
1598	2-384-14	ナフロンPFAチューブ10M巻10×12	17,100	19,000
1598	2-384-15	ナフロンPFAチューブ10M巻11×12	9,900	11,000
1598	2-384-16	ナフロンPFAチューブ10M巻11×13	19,800	22,000
1598	2-384-17	ナフロンPFAチューブ10M巻12×14	21,600	24,000
1598	2-384-20	ナフロンPFAチューブ10M巻12×15	35,000	39,000
1598	2-384-21	ナフロンPFAチューブ10M巻13×15	23,000	25,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1598	2-384-22	ナフロンPFAチューブ10M巻13×16	36,000	40,000
1598	2-384-23	ナフロンPFAチューブ10M巻14×16	25,200	28,000
1598	2-384-24	ナフロンPFAチューブ10M巻15×17	30,600	34,000
1598	2-384-25	ナフロンPFAチューブ10M巻15×18	44,100	49,000
1598	2-384-26	ナフロンPFAチューブ10M巻16×18	29,700	33,000
1598	2-384-18	ナフロンPFAチューブ10M巻16×19	44,550	49,000
1598	2-384-27	ナフロンPFAチューブ10M巻17×19	34,200	38,000
1598	2-384-28	ナフロンPFAチューブ10M巻18×21	58,000	64,000
1598	2-384-29	ナフロンPFAチューブ10M巻20×22	36,000	40,000
1598	2-384-19	ナフロンPFAチューブ10M巻22×25	58,500	65,000
1598	1-2714-01	ナフロンPFAチューブ1.59×3.17	900	1,000
1598	1-2714-02	ナフロンPFAチューブ3.17×6.35	2,600	2,900
1598	1-2714-03	ナフロンPFAチューブ3.96×6.35	1,850	2,100
1598	1-2714-04	ナフロンPFAチューブ4.35×6.35	1,800	2,000
1598	1-2714-05	ナフロンPFAチューブ6.35×9.52	3,800	4,200
1598	1-2714-06	ナフロンPFAチューブ7.52×9.52	2,100	2,400
1598	1-2714-07	ナフロンPFAチューブ9.52×12.7	3,900	4,300
1598	1-2714-08	ナフロンPFAチューブ10.7×12.7	3,200	3,600
1598	1-2714-09	ナフロンPFAチューブ15.9×19.1	7,100	7,900
1598	2-390-01	PFAチューブ10M 1.59×3.17	8,100	9,000
1598	2-390-02	PFAチューブ10M 3.17×6.35	23,400	26,000
1598	2-390-03	PFAチューブ10M 3.96×6.35	16,650	19,000
1598	2-390-04	PFAチューブ10M 4.35×6.35	16,200	18,000
1598	2-390-05	PFAチューブ10M 6.35×9.52	34,200	38,000
1598	2-390-06	PFAチューブ10M 7.52×9.52	18,900	21,000
1598	2-390-07	PFAチューブ10M 9.52×12.7	35,100	39,000
1598	2-390-08	PFAチューブ10M 10.7×12.7	28,800	32,000
1598	2-390-09	PFAチューブ+M15.88×19.05	63,900	71,000
1598	7-305-04	PTFEチューブ 1/16×1/8	470	600
1598	7-305-01	PTFEチューブ 1/8×1/4	1,500	1,700
1598	7-305-02	PTFEチューブ 1/4×3/8	2,500	2,800
1598	7-305-03	PTFEチューブ 3/8×1/2	3,800	4,200
1598	7-305-05	PTFEチューブ 11/64×1/4	1,260	1,400
1598	7-305-06	PTFEチューブ 27/64×1/2	2,400	2,700
1598	7-305-07	PTFEチューブ 19/64×3/8	2,130	2,400
1598	2-799-04	PTFEチューブ10M 1/16×1/8	4,230	4,600
1598	2-799-01	PTFEチューブ10M 1/8×1/4	13,500	15,000
1598	2-799-02	PTFEチューブ10M 1/4×3/8	22,500	25,000
1598	2-799-03	PTFEチューブ10M 3/8×1/2	34,200	38,000
1598	2-799-05	PTFEチューブ10M11/64×1/4	11,340	13,000
1598	2-799-06	PTFEチューブ10M27/64×1/2	21,600	24,000
1598	2-799-07	PTFEチューブ10M19/64×3/8	19,170	21,000
1599	1-2716-01	PFA-HGチューブ2×3 10M巻	3,500	3,900
1599	1-2716-02	PFA-HGチューブ2×4 10M巻	5,500	6,100
1599	1-2716-03	PFA-HGチューブ3×4 10M巻	3,200	3,600
1599	1-2716-04	PFA-HGチューブ4×6 10M巻	8,800	9,700
1599	1-2716-05	PFA-HGチューブ5×6 10M巻	5,200	5,800
1599	1-2716-06	PFA-HGチューブ6×8 10M巻	13,000	15,000
1599	1-2716-07	PFA-HGチューブ8×10 10M巻	15,000	17,000
1599	1-2716-08	PFA-HGチューブ10×12 10M巻	19,000	21,000
1599	1-2716-09	PFA-HGチューブ12×14 10M巻	23,000	26,000
1599	1-2716-10	PFA-HGチューブ16×19 10M巻	45,000	50,000
1599	1-2716-11	PFA-HGチューブ22×25 10M巻	59,000	65,000
1599	1-2717-01	PFA-HG1.59×3.17 10M巻	3,400	3,800
1599	1-2717-02	PFA-HG2.17×3.17 10M巻	2,500	2,800
1599	1-2717-03	PFA-HG3.96×6.35 10M巻	11,000	13,000
1599	1-2717-04	PFA-HG4.35×6.35 10M巻	9,500	11,000
1599	1-2717-05	PFA-HG6.35×9.52 10M巻	22,000	25,000
1599	1-2717-06	PFA-HG7.52×9.52 10M巻	16,500	19,000
1599	1-2717-07	PFA-HG9.52×12.7 10M巻	31,000	34,000
1599	1-2717-08	PFAHG15.88×19.0510M巻	49,000	54,000
1599	1-2717-09	PFAHG22.22×25.4 10M巻	62,000	68,500
1599	2-360-01	PFA-NEチューブ2×3 10M巻	4,700	5,200
1599	2-360-02	PFA-NEチューブ2×4 10M巻	11,300	13,000
1599	2-360-03	PFA-NEチューブ3×4 10M巻	6,600	7,300
1599	2-360-04	PFA-NEチューブ4×6 10M巻	14,000	16,000
1599	2-360-05	PFA-NEチューブ6×8 10M巻	19,400	22,000
1599	2-360-06	PFA-NEチューブ8×10 10M巻	25,500	28,000
1599	2-360-07	PFA-NEチューブ10×12 10M巻	31,200	35,000
1599	2-360-08	PFA-NEチューブ16×19 10M巻	74,600	82,000
1599	2-360-09	PFA-NEチューブ22×25 10M巻	99,800	110,000
1599	2-370-01	PFA-NE2.17×3.17 10M巻	5,500	6,100
1599	2-370-02	PFA-NE4.35×6.35 10M巻	15,200	17,000
1599	2-370-03	PFA-NE6.35×9.52 10M巻	35,500	39,000
1599	2-370-04	PFA-NE7.52×9.52 10M巻	24,000	27,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1599	2-370-05	PFA-NE9・52×12.7 10M巻	49,800	55,000
1599	2-370-06	PFA-NE15・88×19.05+10M巻	78,400	87,000
1599	2-370-07	PFA-NE22・22×25.4 10M巻	107,400	118,000
1600	7-304-11	ナフロンBTチューブ1/8B	1,000	1,200
1600	7-304-12	ナフロンBTチューブ1/4B	3,700	4,100
1600	7-304-13	ナフロンBTチューブ3/8B	5,000	5,600
1600	7-304-14	ナフロンBTチューブ1/2B	7,200	8,000
1600	7-304-01	ナフロンBTチューブ 1/8B 10m	8,900	10,000
1600	7-304-02	ナフロンBTチューブ 1/4B 10m	33,000	35,000
1600	7-304-03	ナフロンBTチューブ 3/8B 10m	45,000	48,000
1600	7-304-04	ナフロンBTチューブ 1/2B 10m	65,000	69,000
1600	7-304-15	ナフロンBTチューブ4A	1,300	1,500
1600	7-304-16	ナフロンBTチューブ6A	3,200	3,600
1600	7-304-17	ナフロンBTチューブ8A	4,300	4,800
1600	7-304-18	ナフロンBTチューブ10A	5,200	5,800
1600	7-304-19	ナフロンBTチューブ12A	6,500	7,200
1600	7-304-05	ナフロンBTチューブ 4A 10m	11,900	13,000
1600	7-304-06	ナフロンBTチューブ 6A 10m	28,900	31,000
1600	7-304-07	ナフロンBTチューブ 8A 10m	38,900	41,000
1600	7-304-08	ナフロンBTチューブ 10A 10m	46,000	49,000
1600	7-304-09	ナフロンBTチューブ 12A 10m	61,000	64,000
1601	1-9333-01	導電PTFEチューブ S1827-40	22,100	25,000
1601	1-9333-02	導電PTFEチューブ S1827-50	32,500	37,000
1601	1-9333-03	導電PTFEチューブ S1827-60	38,800	44,000
1601	1-9333-04	導電PTFEチューブ S1827-64	51,800	59,000
1603	2-377-01	コイルチューブCH-4-PFA	8,000	8,800
1603	2-377-02	コイルチューブCH-6-PFA	15,000	17,000
1603	2-377-03	コイルチューブCH-8-PFA	23,000	26,000
1603	2-377-04	コイルチューブCH-10-PFA	35,000	39,000
1603	2-377-05	コイルチューブCH-12-PFA	53,000	59,000
1603	2-377-06	コイルチューブCH-1/8-PFA	10,000	11,000
1603	2-377-07	コイルチューブCH-1/4-PFA	18,000	20,000
1603	2-377-08	コイルチューブCH-3/8-PFA	36,000	40,000
1603	2-377-09	コイルチューブCH-1/2-PFA	53,000	59,000
1603	2-378-01	コイルチューブCH-4-PTFE	8,000	8,800
1603	2-378-02	コイルチューブCH-6-PTFE	15,000	17,000
1603	2-378-03	コイルチューブCH-8-PTFE	23,000	25,500
1603	2-378-04	コイルチューブCH-10-PTFE	35,000	39,000
1603	2-378-05	コイルチューブCH-12-PTFE	53,000	59,000
1603	2-378-06	コイルチューブCH-1/8-PTFE	10,000	11,000
1603	2-378-07	コイルチューブCH-1/4-PTFE	18,000	20,000
1603	2-378-08	コイルチューブCH-3/8-PTFE	36,000	40,000
1603	2-378-09	コイルチューブCH-1/2-PTFE	53,000	59,000
1606	6-587-21	タイゴンLMT-55 ACFJ00001	2,500	2,800
1606	6-587-22	タイゴンLMT-55 ACFJ00002	3,300	3,600
1606	6-587-23	タイゴンLMT-55 ACFJ00003	8,000	8,500
1606	6-587-24	タイゴンLMT-55 ACFJ00004	3,800	4,100
1606	6-587-25	タイゴンLMT-55 ACFJ00005	9,400	10,000
1606	6-587-26	タイゴンLMT-55 ACFJ00006	4,700	5,000
1606	6-587-27	タイゴンLMT-55 ACFJ00007	12,800	14,000
1606	6-587-28	タイゴンLMT-55 ACFJ00009	5,800	6,100
1606	6-587-29	タイゴンLMT-55 ACFJ00010	12,700	14,000
1606	6-587-30	タイゴンLMT-55 ACFJ00011	6,500	6,800
1606	6-587-31	タイゴンLMT-55 ACFJ00012	17,000	18,000
1606	6-587-32	タイゴンLMT-55 ACFJ00013	25,100	26,000
1606	6-587-34	タイゴンLMT-55 ACFJ00016	8,500	9,000
1606	6-587-35	タイゴンLMT-55 ACFJ00017	18,900	20,000
1606	6-587-36	タイゴンLMT-55 ACFJ00022	22,700	24,000
1606	6-587-37	タイゴンLMT-55 ACFJ00023	34,000	36,000
1606	6-587-38	タイゴンLMT-55 ACFJ00027	26,500	28,000
1606	5-4006-11	タイゴンLMT-55 SCFJ00003	4,000	4,300
1606	5-4006-12	タイゴンLMT-55 SCFJ00004	6,000	6,300
1606	5-4006-13	タイゴンLMT-55 SCFJ00006	7,000	7,300
1606	5-4006-14	タイゴンLMT-55 SCFJ00009	7,400	7,700
1606	5-4006-15	タイゴンLMT-55 SCFJ00013	7,600	8,100
1606	5-4006-16	タイゴンLMT-55 SCFJ00019	11,600	13,000
1606	5-4006-17	タイゴンLMT-55 SCFJ00023	14,000	15,000
1606	5-4006-18	タイゴンLMT-55 SCFJ00028	16,700	18,000
1606	5-4006-19	タイゴンLMT-55 SCFJ00033	20,500	22,000
1606	6-6438-01	パーシロンチューブAJD00007	21,600	23,000
1606	6-6438-02	パーシロンチューブAJD00012	25,800	27,000
1606	6-6438-03	パーシロンチューブAJD00017	36,000	38,000
1606	6-6438-04	パーシロンチューブAJD00028	52,800	55,000
1606	6-6438-05	パーシロンチューブAJD00038	80,000	83,000
1606	1-7918-21	パーシロンチューブAE3001502	9,400	10,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1606	1-7918-22	パーシロンチューブAE3001517	12,200	13,000
1606	1-7918-23	パーシロンチューブAE3001518	13,300	14,000
1606	1-7918-24	パーシロンチューブAE3001519	21,600	23,000
1606	1-7918-25	パーシロンチューブAE3001520	24,000	25,000
1606	1-7918-26	パーシロンチューブAE3001505	36,000	38,000
1606	1-7918-27	パーシロンチューブAE3001506	39,600	41,000
1606	1-7918-28	パーシロンチューブAE3001521	40,900	43,000
1606	1-7918-29	パーシロンチューブAE300003	50,000	52,000
1606	1-7918-30	パーシロンチューブAE300007	19,300	20,000
1606	1-7918-31	パーシロンチューブAE300012	24,000	25,000
1606	1-7918-32	パーシロンチューブAE300017	27,800	29,000
1606	1-7918-33	パーシロンチューブAE300022	43,400	45,000
1606	1-7918-34	パーシロンチューブAE300027	37,100	39,000
1607	1-4875-01	タイゴンチューブ3350ABW00001	15,000	16,000
1607	1-4875-02	タイゴンチューブ3350ABW00002	18,400	19,000
1607	1-4875-03	タイゴンチューブ3350ABW00003	22,800	24,000
1607	1-4875-04	タイゴンチューブ3350ABW00004	21,600	23,000
1607	1-4875-05	タイゴンチューブ3350ABW00005	27,400	29,000
1607	1-4875-06	タイゴンチューブ3350ABW00006	22,800	24,000
1607	1-4875-07	タイゴンチューブ3350ABW00007	32,900	35,000
1607	1-4875-08	タイゴンチューブ3350ABW00009	27,400	29,000
1607	1-4875-09	タイゴンチューブ3350ABW0011F	29,600	31,000
1607	1-4875-10	タイゴンチューブ3350ABW0012	35,200	37,000
1607	1-4875-11	タイゴンチューブ3350ABW0013	49,800	52,000
1607	1-4875-12	タイゴンチューブ3350ABW0014	68,000	71,000
1607	1-4875-13	タイゴンチューブ3350ABW0016	36,400	38,000
1607	1-4875-14	タイゴンチューブ3350ABW0017	41,600	43,000
1607	1-4875-15	タイゴンチューブ3350ABW0018	57,800	60,000
1607	1-4875-16	タイゴンチューブ3350ABW0019	78,000	81,000
1607	1-9106-01	タイゴン3350チューブABW1S1501	30,000	31,000
1607	1-9106-02	タイゴン3350チューブABW1S1502	18,400	19,000
1607	1-9106-03	タイゴン3350チューブABW1S1517	33,600	35,000
1607	1-9106-04	タイゴン3350チューブABW1S1525	31,800	33,000
1607	1-9106-05	タイゴン3350チューブABW1S1518	29,800	31,000
1607	1-9106-06	タイゴン3350チューブABW1S1539	34,000	36,000
1607	1-9106-07	タイゴン3350チューブABW1S1540	43,200	45,000
1607	1-9106-08	タイゴン3350チューブABW1S1503	35,200	37,000
1607	1-9106-09	タイゴン3350チューブABW1S1504	40,400	42,000
1607	1-9106-10	タイゴン3350チューブABW1S1541	49,800	52,000
1607	1-9106-11	タイゴン3350チューブABW1S1542	78,000	81,000
1607	1-9106-12	タイゴン3350チューブABW1S1505	42,000	44,000
1607	1-9106-13	タイゴン3350チューブABW1S1506	52,000	54,000
1607	1-9106-14	タイゴン3350チューブABW1S1544	82,800	86,000
1607	1-9106-15	タイゴン3350チューブABW1S1507	65,600	68,000
1611	1-3987-01	TPEチューブ 374-125-2	12,200	13,000
1611	1-3987-02	TPEチューブ 374-188-2	17,000	18,000
1611	1-3987-03	TPEチューブ 374-188-3	21,700	23,000
1611	1-3987-04	TPEチューブ 374-250-2	19,500	21,000
1611	1-3987-05	TPEチューブ 374-250-3	24,000	25,000
1611	1-3987-06	TPEチューブ 374-250-4	31,200	33,000
1611	1-3987-07	TPEチューブ 374-313-3	29,000	30,000
1611	1-3987-08	TPEチューブ 374-375-2	28,400	30,000
1611	1-3987-09	TPEチューブ 374-375-3	29,400	31,000
1611	1-3987-10	TPEチューブ 374-375-4	38,500	40,000
1619	3-6321-01	PTFEジョイント 89026-132	21,500	24,000
1619	3-6321-02	PTFEジョイント 89026-134	24,000	27,400
1634	6-789-01	ケックチュービングカプラー KK1535	8,300	8,700
1634	6-789-02	ケックチュービングカプラー KK6080	8,300	8,700
1641	5-5687-01	フローモニター羽青水用8720-1005	2,850	3,000
1641	5-5687-02	フローモニター羽黒水用8720-1003	2,850	3,000
1641	5-5687-03	フローモニター羽赤水用8720-1002	2,850	3,000
1641	5-5688-01	フローモニター羽青水用8720-2005	3,400	3,600
1641	5-5688-02	フローモニター羽黒水用8720-2003	3,400	3,600
1641	5-5688-03	フローモニター羽赤水用8720-2002	3,400	3,600
1643	6-655-01	ローラークランプ KT4.5 レッド	340	360
1643	6-655-02	ローラークランプ KT-6 イエロー	560	590
1643	6-655-03	ローラークランプ KT-10 ブルー	580	610
1643	6-655-04	ローラークランプ KT-14 レッド	610	640
1660	7-359-01	ナフロンシート 1×300×300	2,100	2,200
1660	7-359-02	ナフロンシート 1×500×500	5,400	5,500
1660	7-360-01	ナフロンシート 2×300×300	4,200	4,400
1660	7-361-01	ナフロンシート 3×300×300	6,500	6,800
1660	7-362-01	ナフロンシート 3×500×500	17,000	18,000
1660	7-362-02	ナフロンシート 4×300×300	8,100	8,000
1660	7-362-02	ナフロンシート 4×500×500	22,000	23,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1660	7-363-01	ナフロンシート 5×300×300	11,000	12,000
1660	7-363-02	ナフロンシート 5×500×500	29,000	30,000
1660	7-363-03	ナフロンシート 5×1000×1000	100,000	99,000
1660	7-364-02	ナフロンシート 10×500×500	54,000	55,000
1660	7-364-03	ナフロンシート 10×1000×1000	220,000	218,000
1660	1-537-01	PTFEシート1×300×300	2,000	2,100
1660	1-537-02	PTFEシート2×300×300	4,000	4,200
1660	1-537-03	PTFEシート3×300×300	5,800	6,000
1660	1-537-04	PTFEシート4×300×300	7,700	8,000
1660	1-537-05	PTFEシート5×300×300	9,300	9,800
1660	1-537-06	PTFEシート10×300×300	18,700	19,600
1660	1-538-01	PTFEシート1×500×500	5,400	5,700
1660	1-538-02	PTFEシート2×500×500	11,000	11,500
1660	1-538-03	PTFEシート3×500×500	17,000	18,000
1660	1-538-04	PTFEシート4×500×500	22,000	23,000
1660	1-538-05	PTFEシート5×500×500	29,000	30,500
1660	1-538-06	PTFEシート10×500×500	54,000	57,000
1660	7-358-07	ナフロンテープ 0.05×300×1	500	600
1660	7-358-08	ナフロンテープ 0.08×300×1	700	800
1660	7-358-02	ナフロンテープ 0.1×300×1	720	900
1660	7-358-09	ナフロンテープ 0.13×300×1	950	1,100
1660	7-358-10	ナフロンテープ 0.15×300×1	1,310	1,500
1660	7-358-11	ナフロンテープ 0.18×300×1	1,340	1,600
1660	7-358-03	ナフロンテープ 0.2×300×1	1,500	1,700
1660	7-358-04	ナフロンテープ 0.3×300×1	2,400	2,700
1660	7-358-12	ナフロンテープ 0.4×300×1	3,000	3,400
1660	7-358-05	ナフロンテープ 0.5×300×1	4,000	4,500
1660	7-358-13	ナフロンテープ 0.8×300×1	6,200	7,000
1660	7-358-06	ナフロンテープ 1.0×300×1	8,000	9,000
1660	7-358-01	ナフロンテープ 0.05×300×10	3,800	4,300
1660	7-358-14	ナフロンテープ 0.08×300×10	6,300	7,000
1660	7-358-15	ナフロンテープ 0.1×300×10	6,500	7,200
1660	7-358-16	ナフロンテープ 0.13×300×10	8,500	9,400
1660	7-358-17	ナフロンテープ 0.15×300×10	11,700	13,000
1660	7-358-18	ナフロンテープ 0.18×300×10	12,000	14,000
1660	7-358-19	ナフロンテープ 0.2×300×10	13,500	15,000
1660	7-358-20	ナフロンテープ 0.3×300×10	21,600	24,000
1660	7-358-21	ナフロンテープ 0.4×300×10	27,000	30,000
1660	7-358-22	ナフロンテープ 0.5×300×10	36,000	40,000
1660	7-358-23	ナフロンテープ 0.8×300×10	55,500	61,000
1660	7-358-24	ナフロンテープ 1.0×300×10	72,000	80,000
1663	3-3063-02	ポリカシートNF2000-0.4	7,400	6,400
1663	3-3063-03	ポリカシートNF2000-0.5	8,000	6,800
1663	3-3063-04	ポリカシートNF2000-0.7	9,400	6,800
1663	3-3063-05	ポリカシートNF2000-0.8	11,400	7,000
1663	3-3063-06	ポリカシートNF2000-1.0	11,800	7,200
1667	2-9577-01	樹脂丸棒PTFE-6-1000	540	600
1667	2-9577-02	樹脂丸棒PTFE-8-1000	860	950
1667	2-9577-03	樹脂丸棒PTFE-10-1000	1,340	1,480
1667	2-9577-04	樹脂丸棒PTFE-12-1000	1,940	2,140
1667	2-9577-05	樹脂丸棒PTFE-15-1000	2,970	3,270
1667	2-9577-06	樹脂丸棒PTFE-20-1000	5,220	5,750
1667	2-9577-08	樹脂丸棒PTFE-30-1000	11,700	12,900
1667	2-9577-09	樹脂丸棒PTFE-35-1000	16,800	18,500
1667	2-9577-11	樹脂丸棒PTFE-45-1000	27,200	30,000
1667	2-9577-15	樹脂丸棒PTFE-65-1000	55,900	61,500
1667	2-9577-16	樹脂丸棒PTFE-70-1000	64,800	71,300
1667	2-9577-18	樹脂丸棒PTFE-80-1000	84,600	93,100
1667	2-9577-20	樹脂丸棒PTFE-90-1000	107,000	118,000
1667	2-9577-21	樹脂丸棒PTFE-100-1000	132,000	146,000
1668	2-9576-01	樹脂丸棒PTFE-6-495	300	330
1668	2-9576-02	樹脂丸棒PTFE-8-495	470	520
1668	2-9576-03	樹脂丸棒PTFE-10-495	740	820
1668	2-9576-04	樹脂丸棒PTFE-12-495	1,070	1,180
1668	2-9576-05	樹脂丸棒PTFE-15-495	1,630	1,800
1668	2-9576-06	樹脂丸棒PTFE-20-495	2,870	3,160
1668	2-9576-08	樹脂丸棒PTFE-30-495	6,440	7,090
1668	2-9576-09	樹脂丸棒PTFE-35-495	9,240	10,200
1668	2-9576-11	樹脂丸棒PTFE-45-495	15,000	16,500
1668	2-9576-15	樹脂丸棒PTFE-65-495	30,700	33,800
1668	2-9576-16	樹脂丸棒PTFE-70-495	35,600	39,200
1668	2-9576-18	樹脂丸棒PTFE-80-495	46,500	51,200
1668	2-9576-20	樹脂丸棒PTFE-90-495	58,900	64,800
1668	2-9576-21	樹脂丸棒PTFE-100-495	72,600	79,900
1691	6-377-01	液状シリコンTSE382C 100g	1,600	1,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1691	6-377-02	液状シリコンTSE392C 100g	2,500	2,750
1691	6-377-08	液状シリコン TSE387W 100g	1,900	2,000
1691	6-377-09	液状シリコン TSE389C 100g	2,100	2,200
1691	6-377-10	液状シリコン TSE397C 100g	2,700	3,000
1691	6-377-11	液状シリコンTSE399C 100g	3,100	3,400
1691	6-377-12	液状シリコンTSE3826 100g	2,100	2,200
1691	6-377-13	液状シリコン TSE322 100g	4,900	5,100
1698	6-4022-01	ストップ・イット Y92146-S	9,800	11,500
1698	6-4022-02	ストップ・イット Y92146-M	15,000	18,000
1698	6-4022-03	ストップ・イット Y92146-L	22,000	25,800
1699	3-6307-01	ラベルテープディスペンサー L1001	10,000	10,400
1712	1-4797-03	アズフロンガラステープGW25-013	2,300	2,550
1713	1-2707-01	ナフロンシールテープ0.1×13×5M	110	200
1713	1-2707-02	ナフロンシールテープ0.1×13×15M	330	400
1713	1-7057-03	フッ素シールテープ(PTFE)15m	350	400
1716	6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,400	3,600
1716	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,600	3,800
1719	1-1708-01	ポリイミドテープPB416-10-30	1,200	1,250
1719	1-1708-02	ポリイミドテープPB416-20-30	2,600	2,700
1737	0-2404-13	ハンドタオル用ディスペンサー 04151	4,400	4,800
1738	6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	12,550	12,810
1738	6-724-02	ベンチコート 460×50m	22,300	22,700
1738	6-724-03	ベンチコート 920×50m	42,000	42,800
1738	3-6487-01	セーフマット CC616	18,700	19,500
1758	6-8762-02	ナスコ・ワールパックB00 736WA	11,600	12,000
1758	6-8762-03	ナスコワイマルパックバック 1255WA	16,800	18,000
1759	3-5409-01	サンプリングバッグ EPL-3070	25,000	27,500
1759	3-5409-02	サンプリングバッグ EPL-4590	30,000	33,000
1759	3-5409-03	サンプリングバッグ EPL-5590	33,500	36,900
1759	3-5410-01	サンプリングバッグ EPR-3070	27,500	30,300
1759	3-5410-02	サンプリングバッグ EPR-4590	32,200	35,500
1759	3-5410-03	サンプリングバッグ EPR-5590	39,000	42,900
1759	3-5410-04	サンプリングバッグ EPR-4512	38,000	41,800
1767	6-9200-01	100デシベルタイマーPRISMA200	20,900	22,500
1767	6-9200-02	タイマーPRISMA400ホワイト	24,000	25,900
1767	3-6926-01	卓上ストップウォッチ メトロン	25,000	26,900
1770	6-9198-01	ストップウォッチ 121.1515-00	26,000	27,000
1770	3-6930-01	ストップウォッチ121.0117-00	19,300	21,400
1770	3-6930-02	ストップウォッチ121.0417-00	19,300	21,400
1770	3-6930-03	ストップウォッチ121.0217-00	19,300	21,400
1770	3-6930-04	ストップウォッチ121.0317-00	19,300	21,400
1771	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	23,400	25,000
1771	3-6919-01	クリップボード 901.0678-10	13,800	14,900
1773	3-4931-01	OAタップ SK-3S03W	2,260	2,450
1773	3-4931-02	OAタップ SK-3S05W	2,730	2,950
1773	3-4931-03	OAタップ SK-4S02W	2,490	2,700
1773	3-4931-04	OAタップ SK-6S02W	3,030	3,280
1773	3-4932-01	OAタップ SK-7T2L02W	2,430	2,630
1773	3-4932-02	OAタップ SK-7T3L02W	2,900	3,140
1778	6-7143-01	精密ツールキット	6,250	7,100
1779	3-5904-01	静電防止用精密ドライバー273E000.	1,700	1,880
1779	3-5904-02	静電防止用精密ドライバー 273E00.	1,250	1,380
1779	3-5904-03	静電防止用精密ドライバー 273E0.	990	1,100
1779	3-5904-04	ESD静電防止用精密ドライバー273E1	1,160	1,290
1779	3-5905-01	ESD静電防止用精密ドライバー272E15	1,120	1,240
1779	3-5905-02	ESD静電防止用精密ドライバー272E20	970	1,080
1779	3-5905-03	ESD静電防止用精密ドライバー272E25	920	1,020
1779	3-5905-04	ESD静電防止用精密ドライバー272E30	850	940
1779	3-5905-05	ESD静電防止用精密ドライバー272E35	970	1,080
1779	3-5905-06	ESD静電防止用精密ドライバー272E40	1,040	1,150
1779	3-5906-01	絶縁ドライバーセット 320NJ6	8,900	9,900
1779	3-5899-01	静電防止用ドライバー302ESDHK501	7,250	8,060
1779	3-5899-11	静電防止用ドライバー 311ESDPH0	1,330	1,480
1779	3-5899-12	静電防止用ドライバー 311ESDPH1	1,620	1,800
1779	3-5899-13	静電防止用ドライバー 311ESDPH2	2,150	2,390
1779	3-5899-14	静電防止用ドライバー 302ESDS25	1,040	1,150
1779	3-5899-15	静電防止用ドライバー 302ESDS30	1,170	1,300
1779	3-5899-16	静電防止用ドライバー 302ESDS40	1,350	1,500
1779	3-5899-17	静電防止用ドライバー 302ESDS55	2,120	2,240
1779	3-5899-18	静電防止用ドライバー 302ESDS65	2,340	2,600
1782	3-5907-01	絶縁プライヤーセット Z9906VP3	15,000	16,800
1782	3-5907-02	絶縁プライヤーセット Z9906VPD5	16,000	17,900
1784	2-9778-01	ガラス管カッター-GTCM-030-001	2,600	2,800
1784	8-494-02	プラスチックチューブ用替刃	1,500	1,700

■研究用総合機器カタログ2017/サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1785	1-6218-11	カッター 215B A	330	340
1785	1-6219-01	カッター シルバー8B	660	680
1785	1-6217-01	カッター 175B	550	590
1785	1-6217-02	カッター 5B	880	950
1785	1-6222-01	カッター PカッターL型205B	880	950
1785	1-6218-02	カッター A型SB10K(替刃)10枚入	220	230
1785	1-6219-12	カッター シルバーSSB5K(替刃)5入	250	260
1785	1-6217-03	カッター LB10K(替刃)10枚入	330	340
1785	1-6222-02	カッターPカッターL型替刃XB17 3枚	350	380
1785	1-6221-11	ハイバースクレーパー 220B	2,400	2,700
1785	1-6221-12	ハイバースクレーパー 221B	2,500	2,800
1785	1-6221-21	ハイバースクレーパー替刃XBSCR-08	500	550
1785	1-6221-22	ハイバースクレーパー替刃XBSCR-05	500	550
1804	1-662-01	疲労軽減マット エルゴマット20.009	29,500	35,000
1841	6-8134-01	真鍮ブラシ 2行	110	130
1841	6-8134-02	真鍮ブラシ 3行	130	150
1841	6-8134-03	真鍮ブラシ 4行	150	170
1841	6-8134-04	真鍮ブラシ 剣型	490	500
1841	6-8134-05	真鍮ブラシ 小判型	530	550
1841	6-8135-01	ワイヤー直柄型 2行	250	290
1841	6-8135-02	ワイヤー直柄型 3行	290	310
1841	6-8135-03	ワイヤー直柄型 4行	380	400
1841	6-8135-05	ワイヤーブラシ小判 6行	500	530
1842	6-8137-01	チャンネル式手作業ブラシA型1号ワイヤー	410	450
1842	6-8137-02	チャンネル式手作業ブラシA1号ステンレス	580	630
1842	6-8137-03	チャンネル式手作業用ブラシA型-1号真鍮	580	630
1842	6-8137-04	チャンネル式手作業用ブラシA型1号ナイロン	450	520
1842	6-8137-05	チャンネル式手作業用ブラシA型-1号豚毛	460	510
1842	6-8136-01	チャンネル式手作業用ブラシ交換用ワイヤー	320	370
1842	6-8136-02	チャンネル式手作業用ブラシ交換用ステンレス	500	550
1842	6-8136-03	チャンネル式手作業用ブラシ 交換用真鍮	500	550
1842	6-8136-04	チャンネル式手作業用ブラシ交換用ナイロン	350	420
1842	6-8136-05	チャンネル式手作業用ブラシ 交換用豚毛	380	430
1849	1-7475-01	クリーンバスケットB型 深小	7,500	7,600
1849	1-7475-03	クリーンバスケットB型 深大	10,700	10,800
1854	3-6122-01	ストレージバスケットBWK004小	5,200	5,400
1854	3-6122-02	ストレージバスケットBWK006中	5,700	6,000
1854	3-6122-03	ストレージバスケットBWK009大	6,300	6,600
1879	3-7097-02	廃棄バッグ H736.1 ロールタイプ	4,500	6,500
1881	2-6361-01	オートクレーブ用脱臭剤 CLASSIC	14,000	14,500
1881	2-6361-02	オートクレーブ用脱臭剤 POMA	14,000	14,500
1881	2-6361-04	オートクレーブ用脱臭剤 FLORAL	14,000	14,500
1881	2-6361-05	オートクレーブ用脱臭剤 PEACH	14,000	14,500
1917	1-8893-11	ビートル立体マスク 50枚入	4,400	4,900
1917	1-8893-12	ビートル立体マスク 30枚入	2,900	3,300
1925	1-7831-01	防じんマスク 8577-DL2 10枚入	8,650	9,090
1925	1-7831-51	使い捨て式防じんマスク8577-DL2	77,500	80,900
1925	9-027-07	防塵マスク 8233-DS3 5枚入	11,200	11,760
1925	9-027-57	使い捨て式防じんマスク8233-DS3	100,400	104,700
1925	1-4962-01	使い捨て式防じんマスク 8293-DL3	12,200	12,810
1925	1-4962-51	使い捨て式防じんマスク8293-DL3	109,400	114,000
1925	9-020-21	防じんマスク 8000J	6,820	7,170
1925	9-020-61	使い捨て式防じんマスク8000J	61,000	63,800
1948	1-2744-01	保護メガね 12166	1,080	1,150
1950	2-2975-01	セーフティゴーグル 334AF	920	970
1953	2-9048-03	紫外線用メガネSSUV-7726	1,800	1,900
1953	2-9048-01	紫外線用メガネSSUV-7724	1,800	1,900
1953	2-9048-05	紫外線用メガネSSUV-297	2,000	2,100
1953	9-035-11	紫外線用メガネ NO-11	6,500	6,470
1958	8-5363-01	フェイスシールド用ブラケット B1-YE	2,000	2,100
1958	8-5363-11	交換用フェイスシールド FC-45	1,650	1,750
1959	6-6054-01	保護面FF-124-R	5,300	5,560
1959	3-6974-01	保護面 125R	20,500	21,500
1959	3-6974-02	保護面 126R	7,400	7,760
1959	3-6974-03	保護面 128R	7,400	7,760
1959	9-040-01	紫外線用保護面 NO-3	7,000	7,350
1959	3-6972-01	保護面 124AFR	6,900	7,240
1959	1-7691-01	熱反射保護面 125AFR	27,500	28,800
1959	1-7693-01	コーティング保護面 126AFR	12,200	12,800
1959	1-7692-01	耐薬保護面 128AFR	12,200	12,800
1959	3-6972-02	保護面 171AFR	8,700	9,130
1959	3-6973-01	保護面 2124R	7,300	7,660
1959	3-6973-02	保護面 2125R	22,900	24,000
1959	3-6973-03	保護面 2126R	9,800	10,300
1959	3-6973-04	保護面 2171R	9,100	9,550

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1959	3-6971-01	保護面 2124AFR	9,300	9,760
1959	3-6971-02	保護面 2125AFR	27,700	29,100
1959	3-6971-03	保護面 2126AFR	13,500	14,200
1959	3-6971-04	保護面 2128AFR	13,500	14,200
1959	3-6971-05	保護面 2171AFR	11,100	11,600
1961	6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	10,710	10,930
1961	6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	3,960	4,040
1961	6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	34,000	34,700
1969	8-5686-01	クリーンノールニトリルパウダーフリーL	2,500	2,700
1969	8-5686-02	クリーンノールニトリルパウダーフリーM	2,500	2,700
1969	8-5686-03	クリーンノールニトリルパウダーフリーS	2,500	2,700
1969	1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダーフリー青L	2,500	2,700
1969	1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダーフリー青M	2,500	2,700
1969	1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダーフリー青S	2,500	2,700
1969	8-5686-51	クリーンノールニトリルロングL1000枚	22,500	24,500
1969	8-5686-52	クリーンノールニトリルロングM1000枚	22,500	24,500
1969	8-5686-53	クリーンノールニトリルロングS1000枚	22,500	24,500
1969	1-2244-51	クリーンノールニトリル手袋ロングLケース	22,500	24,500
1969	1-2244-52	クリーンノールニトリル手袋ロングMケース	22,500	24,500
1969	1-2244-53	クリーンノールニトリル手袋ロングSケース	22,500	24,500
1971	1-4714-11	サニフィットニトリル手袋 L	2,300	2,600
1971	1-4714-12	サニフィットニトリル手袋 M	2,300	2,600
1971	1-4714-13	サニフィットニトリル手袋 S	2,300	2,600
1971	1-4714-14	サニフィットニトリル手袋 SS	2,300	2,600
1973	6-905-01	クリーンノール手袋PVCパウダーフリーL	1,850	1,950
1973	6-905-02	クリーンノール手袋PVCパウダーフリーM	1,850	1,950
1973	6-905-03	クリーンノール手袋PVCパウダーフリーS	1,850	1,950
1973	6-905-11	クリーンノール PVCパウダーフリー L	16,600	17,800
1973	6-905-12	クリーンノール PVCパウダーフリー M	16,600	17,800
1973	6-905-13	クリーンノール PVCパウダーフリー S	16,600	17,800
1973	6-903-01	クリーンノール手袋 PVCパウダー付 L	1,300	1,400
1973	6-903-02	クリーンノール手袋 PVCパウダー付 M	1,300	1,400
1973	6-903-03	クリーンノール手袋 PVCパウダー付 S	1,300	1,400
1973	6-903-11	クリンノール PVCパウダー付 L	11,400	12,300
1973	6-903-12	クリンノール PVCパウダー付 M	11,400	12,300
1973	6-903-13	クリンノール PVCパウダー付 S	11,400	12,300
1973	6-931-01	クリンノール手袋ガンマー滅菌L 100入	3,600	3,700
1973	6-931-02	クリンノール手袋ガンマー滅菌M 100入	3,600	3,700
1973	6-931-03	クリンノール手袋ガンマー滅菌S 100入	3,600	3,700
1978	1-474-01	耐溶剤手袋No. 2030薄手 フリー	1,490	1,550
1978	1-451-03	耐溶剤手袋No. 500強力・ロングM	2,860	3,000
1978	1-451-02	耐溶剤手袋No. 500強力・ロングL	2,860	3,000
1978	1-451-01	耐溶剤手袋No. 500強力・ロングLL	2,860	3,000
1978	1-456-03	耐溶剤手袋No. 500強力・ショートM	2,290	2,400
1978	1-456-02	耐溶剤手袋No. 500強力・ショートL	2,290	2,400
1978	1-456-01	耐溶剤手袋No. 500強力・ショートLL	2,290	2,400
1978	1-469-02	耐溶剤導電手袋No. 300ロング M	3,200	3,350
1978	1-469-01	耐溶剤導電手袋No. 300ロング L	3,200	3,350
1978	1-472-02	耐溶剤導電手袋No. 300ショート M	2,740	2,900
1978	1-472-01	耐溶剤導電手袋No. 300ショート L	2,740	2,900
1984	3-6188-01	ブチル手袋 35G-S	5,300	5,830
1984	3-6188-02	ブチル手袋 35G-M	5,300	5,830
1984	3-6188-03	ブチル手袋 35G-L	5,300	5,830
1999	1-547-04	アズビュア綿スミス手袋マチ無 S	1,150	1,300
1999	1-547-03	アズビュア綿スミス手袋マチ無 M	1,150	1,300
1999	1-547-02	アズビュア綿スミス手袋マチ無 L	1,150	1,300
1999	1-547-01	アズビュア綿スミス手袋マチ無 LL	1,150	1,300
2003	3-6175-01	ハイグリップ万能作業手袋サイズ S	4,000	4,250
2003	3-6175-02	ハイグリップ万能作業手袋サイズ M	4,000	4,250
2003	3-6175-03	ハイグリップ万能作業手袋サイズ L	4,000	4,250
2003	3-6172-01	ハイグリップ万能作業手袋ロング S	3,800	4,040
2003	3-6172-02	ハイグリップ万能作業手袋ロング M	3,800	4,040
2003	3-6172-03	ハイグリップ万能作業手袋ロング L	3,800	4,040
2003	3-6173-01	ハイグリップ万能作業手袋ポア付 S	4,800	5,150
2003	3-6173-02	ハイグリップ万能作業手袋ポア付 M	4,800	5,150
2003	3-6173-03	ハイグリップ万能作業手袋ポア付 L	4,800	5,150
2003	3-6174-01	ハイグリップ万能作業手袋スリーブ付 S	6,500	7,570
2003	3-6174-02	ハイグリップ万能作業手袋スリーブ付 M	6,500	7,570
2003	3-6174-03	ハイグリップ万能作業手袋スリーブ付 L	6,500	7,570
2011	3-6308-01	グローブホルダー RGO01	4,200	4,340
2015	2-9832-01	白衣 男性用GOCM-00S	5,800	6,400
2015	2-9832-02	白衣 男性用GOCM-00M	5,800	6,400
2015	2-9832-03	白衣 男性用GOCM-00L	5,800	6,400
2015	2-9832-04	白衣 男性用GOCM-00XL	5,800	6,400
2015	2-9832-05	白衣 男性用GOCM-00XXL	5,800	6,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2015	2-9831-01	白衣 女性用GOCW-00S	5,800	6,400
2015	2-9831-02	白衣 女性用GOCW-00M	5,800	6,400
2015	2-9831-03	白衣 女性用GOCW-00L	5,800	6,400
2015	2-9831-04	白衣 女性用GOCW-0XL	5,800	6,400
2015	2-9831-05	白衣 女性用GOCW-XXL	5,800	6,400
2038	8-5671-03	マスク(異物混入防止タイプ)PA2380	2,100	2,200
2047	1-3342-01	スポーツタイプ安全用キャップSM-913	1,200	1,300
2050	8-5047-01	防音イアーマフEP-106 スタンダード	1,100	1,200
2050	8-5047-02	防音イアーマフEP-107 コンパクト	2,100	2,250
2132	2-671-01	カラフルラウンドチェアLRC-BK	25,000	26,000
2132	2-671-02	カラフルラウンドチェアLRC-P	25,000	26,000
2132	2-671-03	カラフルラウンドチェアLRC-B	25,000	26,000
2132	2-671-04	カラフルラウンドチェアLRC-O	25,000	26,000
2132	2-672-01	カラフルラウンドチェアLRC-BKR	28,000	29,000
2132	2-672-02	カラフルラウンドチェアLRC-PR	28,000	29,000
2132	2-672-03	カラフルラウンドチェアLRC-BR	28,000	29,000
2132	2-672-04	カラフルラウンドチェアLRC-OR	28,000	29,000
2132	2-666-01	カラフルスタンダードチェアLSC-BK	34,000	35,000
2132	2-666-02	カラフルスタンダードチェアLSC-P	34,000	35,000
2132	2-666-03	カラフルスタンダードチェアLSC-B	34,000	35,000
2132	2-666-04	カラフルスタンダードチェアLSC-O	34,000	35,000
2132	2-666-05	カラフルスタンダードチェアLSC-W	34,000	35,000
2132	2-670-01	カラフルスタンダードチェアLSC-BKR	37,000	38,000
2132	2-670-02	カラフルスタンダードチェアLSC-PR	37,000	38,000
2132	2-670-03	カラフルスタンダードチェアLSC-BR	37,000	38,000
2132	2-670-04	カラフルスタンダードチェアLSC-OR	37,000	38,000
2132	2-670-05	カラフルスタンダードチェアLSC-WR	37,000	38,000
2133	9-5701-01	クリーンルームチェア CRC-83	28,000	29,500
2133	9-5701-02	クリーンルームチェア CRC-84	30,000	31,500
2133	6-6938-03	クリーンチェア SK-88	36,500	37,500
2133	6-6938-01	クリーンチェア SK-825	38,500	40,000
2133	6-6938-02	クリーンチェア SK-827	42,500	44,500
2137	9-4002-01	PP1360Eバイオクリーンワンピース3L	9,600	10,200
2137	9-4002-02	PP1360EバイオクリーンワンピースLL	8,000	8,500
2137	9-4002-03	バイオクリーンワンピースPP1360 L	8,000	8,500
2137	9-4002-04	バイオクリーンワンピースPP1360 M	8,000	8,500
2137	9-4002-05	バイオクリーンワンピースPP1360 S	8,000	8,500
2137	9-4003-01	クリーンワンピース PP1360E 3L	10,200	10,800
2137	9-4003-02	クリーンワンピース PP1360E LL	8,500	9,000
2137	9-4003-03	PP1360EバイオクリーンワンピースL	8,500	9,000
2137	9-4003-04	PP1360EバイオクリーンワンピースM	8,500	9,000
2137	9-4003-05	PP1360EバイオクリーンワンピースS	8,500	9,000
2138	1-9149-01	ワンピース PP1030X グリーンS	11,000	11,500
2138	1-9149-02	ワンピース PP1030X グリーンM	11,000	11,500
2138	1-9149-03	ワンピース PP1030X グリーンL	11,000	11,500
2138	1-9149-04	ワンピース PP1030X グリーンLL	11,000	11,500
2138	1-9149-05	ワンピース PP1030X グリーン3L	13,200	13,800
2138	1-9150-01	ワンピース PP1030 ホワイトS	9,300	9,800
2138	1-9150-02	ワンピース PP1030 ホワイトM	9,300	9,800
2138	1-9150-03	ワンピース PP1030 ホワイトL	9,300	9,800
2138	1-9150-04	ワンピース PP1030 ホワイトLL	9,300	9,800
2138	1-9150-05	ワンピース PP1030 ホワイト3L	11,160	11,760
2138	1-9151-01	ワンピース PP1030X ブルーS	11,000	11,500
2138	1-9151-02	ワンピース PP1030X ブルーM	11,000	11,500
2138	1-9151-03	ワンピース PP1030X ブルーL	11,000	11,500
2138	1-9151-04	ワンピース PP1030X ブルーLL	11,000	11,500
2138	1-9151-05	ワンピース PP1030X ブルー3L	13,200	13,800
2138	1-9152-01	ワンピース PP1030X レッドS	11,000	11,500
2138	1-9152-02	ワンピース PP1030X レッドM	11,000	11,500
2138	1-9152-03	ワンピース PP1030X レッドL	11,000	11,500
2138	1-9152-04	ワンピース PP1030X レッドLL	11,000	11,500
2138	1-9152-05	ワンピース PP1030X レッド3L	13,200	13,800
2138	1-9153-01	ワンピース PP1030X ネイビーS	11,000	11,500
2138	1-9153-02	ワンピース PP1030X ネイビーM	11,000	11,500
2138	1-9153-03	ワンピース PP1030X ネイビーL	11,000	11,500
2138	1-9153-04	ワンピース PP1030X ネイビーLL	11,000	11,500
2138	1-9153-05	ワンピース PP1030X ネイビー3L	13,200	13,800
2138	1-9154-01	ワンピース PP1030X イエローS	11,000	11,500
2138	1-9154-02	ワンピース PP1030X イエローM	11,000	11,500
2138	1-9154-03	ワンピース PP1030X イエローL	11,000	11,500
2138	1-9154-04	ワンピース PP1030X イエローLL	11,000	11,500
2138	1-9154-05	ワンピース PP1030X イエロー3L	13,200	13,800
2138	9-1031-07	ブリータIIワンピースPP1210 4L	9,240	9,840
2138	9-1031-01	ブリータIIワンピース 3L PP1210	9,240	9,840
2138	9-1031-02	ブリータIIワンピース LL PP1210	7,700	8,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2138	9-1031-03	ブリータIIワンピース L PP1210	7,700	8,200
2138	9-1031-04	ブリータIIワンピース M PP1210	7,700	8,200
2138	9-1031-05	ブリータIIワンピース S PP1210	7,700	8,200
2138	9-1032-01	ブリータIIIワンピース 3L PP1310	8,160	8,760
2138	9-1032-02	ブリータIIIワンピース LL PP1310	6,800	7,300
2138	9-1032-03	ブリータIIIワンピース L PP1310	6,800	7,300
2138	9-1032-04	ブリータIIIワンピース M PP1310	6,800	7,300
2138	9-1032-05	ブリータIIIワンピース S PP1310	6,800	7,300
2138	9-1033-01	ブリータIVワンピース 3L PP1410	6,600	7,300
2138	9-1033-02	ブリータIVワンピース LL PP1410	5,500	6,000
2138	9-1033-03	ブリータIVワンピース L PP1410	5,500	6,000
2138	9-1033-04	ブリータIVワンピース M PP1410	5,500	6,000
2138	9-1033-05	ブリータIVワンピース S PP1410	5,500	6,000
2138	9-3047-07	無塵衣PP1470 ホワイト 4L	5,760	6,360
2138	9-3047-01	無塵衣エコノタイプ PP1470(3L)	5,760	6,360
2138	9-3047-02	無塵衣エコノタイプ PP1470(LL)	4,800	5,300
2138	9-3047-03	無塵衣エコノタイプ PP1470(L)	4,800	5,300
2138	9-3047-04	無塵衣エコノタイプ PP1470(M)	4,800	5,300
2138	9-3047-05	無塵衣エコノタイプ PP1470(S)	4,800	5,300
2148	9-3048-01	フード PA1471(L)	2,100	2,200
2148	9-3048-02	フード PA1471(M)	2,100	2,200
2148	9-3048-11	フード PA1471 ブルー L	2,100	2,200
2148	9-3048-12	フード PA1471 ブルー M	2,100	2,200
2148	9-1037-01	マジック付きフード PA1322 L	2,100	2,200
2148	9-1037-02	マジック付きフード PA1322 M	2,100	2,200
2148	9-1037-11	マジック付フードPA1322 ブルー L	2,100	2,200
2149	9-1038-01	マジック付きフード PA1203 L	2,150	2,250
2149	9-1038-02	マジック付きフード PA1203 M	2,150	2,250
2149	9-1038-11	マジック付フードPA1203 ブルー L	2,150	2,250
2149	9-1038-12	マジック付フードPA1203 ブルー M	2,150	2,250
2149	9-1036-01	フェイスカバーフード PA1211 L	2,200	2,300
2149	9-1036-02	フェイスカバーフード PA1211 M	2,200	2,300
2149	9-1036-11	フェイスカバーフードPA1211ブルーL	2,200	2,300
2149	9-1036-12	フェイスカバーフードPA1211ブルーM	2,200	2,300
2149	9-4008-01	バイオクリーンフード PA1361 M	2,300	2,500
2149	9-4008-02	バイオクリーンフード PA1361 L	2,300	2,500
2149	9-4008-03	バイオクリーンフード PA1362 M	2,100	2,200
2149	9-4008-04	バイオクリーンフード PA1362 L	2,100	2,200
2152	1-1784-11	エコノミー汗取りパッド吸汗バンド	3,000	3,100
2154	3-6318-01	腕カバー滅菌タイプ 414004-510	600	610
2154	3-6318-02	腕カバー滅菌タイプ 414004-511	600	570
2156	1-9162-01	CR携帯電話ホルダーA型	2,000	2,500
2156	1-9162-02	CR携帯電話ホルダーB型	1,000	1,100
2156	1-9162-03	CRモバイルホルダー PABM	2,000	2,200
2156	1-9162-04	CRメンテナンスバッグ	4,700	4,900
2156	1-9162-05	CRメンテナンスバッグ用ベルト	800	900
2156	1-9161-01	CRクリーンベルトPA130X グリーン	700	800
2156	1-9161-03	CRクリーンベルト PA130X ブルー	700	800
2156	1-9161-02	CRクリーンベルト PA130Xマリンブル	700	800
2156	1-9161-04	CRクリーンベルト PA130X ピンク	700	800
2156	1-9161-05	CRクリーンベルト PA130X レッド	700	800
2156	1-9161-06	CRクリーンベルトPA130X ネイビー	700	800
2156	1-9161-07	CRクリーンベルトPA130X イエロー	700	800
2156	1-9161-08	CRクリーンベルト PA130 ホワイト	600	700
2158	9-5636-01	クリーンブーツ PA9360 28cm	8,900	9,100
2158	9-5636-02	クリーンブーツ PA9360 27cm	8,900	9,100
2158	9-5636-03	クリーンブーツ PA9360 26cm	8,900	9,100
2158	9-5636-04	クリーンブーツ PA9360 25.5	8,900	9,100
2158	9-5636-05	クリーンブーツ PA9360 25cm	8,900	9,100
2158	9-5636-06	クリーンブーツ PA9360 24cm	8,900	9,100
2158	9-5636-07	クリーンブーツ PA9360 23cm	8,900	9,100
2158	9-5635-01	ファスナー付ブーツPA9350 28	10,500	10,700
2158	9-5635-02	ファスナー付ブーツPA9350 27cm	10,500	10,700
2158	9-5635-03	ファスナー付ブーツPA9350 26cm	10,500	10,700
2158	9-5635-04	ファスナー付ブーツPA9350 25.5	10,500	10,700
2158	9-5635-05	ファスナー付ブーツPA9350 25cm	10,500	10,700
2158	9-5635-06	ファスナー付ブーツPA9350 24cm	10,500	10,700
2158	9-5635-07	ファスナー付ブーツPA9350 23cm	10,500	10,700
2159	1-6471-01	静電安全ブーツ PA9850 23.0	15,900	16,100
2159	1-6471-02	静電安全ブーツ PA9850 23.5	15,900	16,100
2159	1-6471-03	静電安全ブーツ PA9850 24.0	15,900	16,100
2159	1-6471-04	静電安全ブーツ PA9850 24.5	15,900	16,100
2159	1-6471-05	静電安全ブーツ PA9850 25.0	15,900	16,100
2159	1-6471-06	静電安全ブーツ PA9850 25.5	15,900	16,100
2159	1-6471-07	静電安全ブーツ PA9850 26.0	15,900	16,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2159	1-6471-08	静電安全ブーツ PA9850 26.5	15,900	16,100
2159	1-6471-09	静電安全ブーツ PA9850 27.0	15,900	16,100
2160	9-5014-01	クリーンシューズ 22cm PA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-02	クリーンシューズ22.5cmPA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-03	クリーンシューズ 23cm PA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-04	クリーンシューズ23.5cmPA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-05	クリーンシューズ 24cm PA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-06	クリーンシューズ24.5cmPA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-07	クリーンシューズ 25cm PA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-08	クリーンシューズ25.5cmPA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-09	クリーンシューズ 26cm PA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-20	クリーンシューズ26.5cmPA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-21	クリーンシューズ 27cm PA9385	4,800	5,000
2160	9-5014-22	クリーンシューズ 28cm PA9385	4,800	5,000
2160	1-6470-01	静電安全靴 PA9880 23.0	9,600	9,800
2160	1-6470-02	静電安全靴 PA9880 23.5	9,600	9,800
2160	1-6470-03	静電安全靴PA9880E 24.0	9,600	9,800
2160	1-6470-04	静電安全靴 PA9880 24.5	9,600	9,800
2160	1-6470-05	静電安全靴PA9880E 25.0	9,600	9,800
2160	1-6470-06	静電安全靴 PA9880E 25.5	9,600	9,800
2160	1-6470-07	静電安全靴 PA9880 26.0	9,600	9,800
2160	1-6470-08	静電安全靴PA9880E 26.5	9,600	9,800
2160	1-6470-09	静電安全靴 PA9880E 27.0	9,600	9,800
2162	3-6133-01	クリーンルーム静電ソックス Sサイズ	980	1,150
2162	3-6133-02	クリーンルーム静電ソックス Mサイズ	980	1,150
2162	3-6133-03	クリーンルーム静電ソックス Lサイズ	980	1,150
2163	3-7109-01	オーバーブーツカバーR-1993 S	2,200	2,900
2163	3-7109-02	オーバーブーツカバーR-1993 M	2,200	2,900
2163	3-7109-03	オーバーブーツカバーR-1993 L	2,200	2,900
2167	8-5686-01	クリーンノールニトリルパウダーフリーL	2,500	2,700
2167	8-5686-02	クリーンノールニトリルパウダーフリーM	2,500	2,700
2167	8-5686-03	クリーンノールニトリルパウダーフリーS	2,500	2,700
2167	1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダーフリー青L	2,500	2,700
2167	1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダーフリー青M	2,500	2,700
2167	1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダーフリー青S	2,500	2,700
2167	8-5686-51	クリーンノールニトリルロングL1000枚	22,500	24,500
2167	8-5686-52	クリーンノールニトリルロングM1000枚	22,500	24,500
2167	8-5686-53	クリーンノールニトリルロングS1000枚	22,500	24,500
2167	1-2244-51	クリーンノールニトリル手袋ロングLケース	22,500	24,500
2167	1-2244-52	クリーンノールニトリル手袋ロングMケース	22,500	24,500
2167	1-2244-53	クリーンノールニトリル手袋ロングSケース	22,500	24,500
2168	6-905-01	クリーンノール手袋PVCパウダーフリーL	1,850	1,950
2168	6-905-02	クリーンノール手袋PVCパウダーフリーM	1,850	1,950
2168	6-905-03	クリーンノール手袋PVCパウダーフリーS	1,850	1,950
2168	6-905-11	クリーンノール PVCパウダーフリー L	16,600	17,800
2168	6-905-12	クリーンノール PVCパウダーフリー M	16,600	17,800
2168	6-905-13	クリーンノール PVCパウダーフリー S	16,600	17,800
2169	3-6189-01	静電PU手袋 27G-S	3,100	3,410
2169	3-6189-02	静電PU手袋 27G-M	3,100	3,410
2169	3-6189-03	静電PU手袋 27G-L	3,100	3,410
2186	3-6998-01	アルファワイパー TX1004	11,500	11,800
2186	1-6920-01	アルファライトワイパー TX1008	8,700	8,960
2186	9-1017-01	アルファ10 TX1010 100枚入	11,400	13,000
2186	9-1017-02	アルファ10 TX1012 100枚入	15,000	17,000
2186	9-1017-31	アルファ10 TX1010-ST	14,900	16,500
2186	9-1017-32	アルファ10 TX1012-ST	18,100	20,000
2186	1-6961-01	アルファソープワイパー 10TX1050	17,600	20,000
2187	3-6993-02	ポリエステルワイパー TX404	10,500	10,800
2187	3-6993-01	ポリエステルワイパー TX409	9,300	9,580
2187	3-6987-01	ワイパー TX8659	18,500	20,900
2188	1-1284-01	ミラクルワイブ TX4004	26,800	27,600
2188	1-1284-02	ミラクルワイブ TX4009	21,200	21,800
2188	3-6996-01	シールエッジワイパー TX2069	6,500	6,690
2188	3-6995-01	アルファソープワイパー TX2412	17,800	20,100
2189	1-6932-01	バーサワイブワイパー TX629 三百入	5,100	5,800
2190	7-085-01	テクニクルー TX604 1200枚入	6,400	6,800
2190	7-085-02	テクニクルー TX606 600枚入	6,500	6,700
2190	7-085-03	テクニクルー TX609 300枚入	4,600	4,700
2190	7-085-04	テクニクルー TX612 150枚入	4,700	4,830
2190	7-085-31	テクニクルー TX604-ST	6,850	7,000
2190	7-085-32	テクニクルー TX606-ST	6,850	7,000
2190	7-085-33	テクニクルー TX609-ST	5,000	5,300
2190	7-085-34	テクニクルー TX612-ST	5,000	5,300
2190	7-086-04	テクニクルー2型TX1109 300入	6,200	6,400
2190	1-7695-01	滅菌ワイパー TX3215 100枚入	37,300	42,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2190	1-7695-02	滅菌ワイパー TX3212 100枚入	29,100	32,800
2192	3-6988-01	マイクロワイパー TX699	1,500	1,720
2192	1-7694-01	滅菌ワイパー TX3210 100枚入	13,400	15,100
2193	3-6994-03	コットンワイパー TX304	20,000	20,600
2193	3-6994-01	コットンワイパー TX309	17,900	18,400
2193	3-6994-02	コットンワイパー TX312	19,000	19,600
2195	7-093-11	クリーンステックTX700B 500入	24,900	24,400
2195	7-093-03	クリーンステック TX706A 100入	6,600	6,790
2195	7-093-04	クリーンステック TX707A 100入	5,300	5,460
2195	7-093-05	クリーンステック TX708A 100入	5,300	5,460
2195	7-093-08	クリーンステック TX709A 100入	6,100	6,300
2195	7-093-07	クリーンステック TX712A 100入	6,100	6,300
2195	1-6918-01	クリーンフォームスティック TX742B	12,200	12,600
2195	1-6918-02	クリーンフォームスティック TX757S	12,200	12,600
2195	1-6918-03	クリーンフォームスティック TX741B	12,200	12,600
2196	3-6490-01	スワブ TX804	10,700	8,000
2196	3-7007-01	ESDセーフスワブ TX761D	4,700	4,840
2196	3-6482-01	クリーンフォームスティック TX753E	11,000	11,300
2196	3-6482-02	クリーンフォームスティック TX757E	11,000	11,300
2196	3-6488-01	クリーンフォームスティック TX740B	14,000	14,400
2196	3-6488-02	クリーンフォームスティック TX751B	12,000	12,300
2196	3-6488-03	クリーンフォームスティック TX752B	13,000	13,400
2196	3-6489-02	サンプリングスワブ TX762	4,000	4,120
2196	3-7073-01	サンプリングスワブ STX705PT	17,400	20,000
2196	3-7073-02	サンプリングスワブ STX764T	18,200	20,900
2197	6-6587-01	アルファスティックTX761 100本入	4,940	5,100
2197	6-6587-03	アルファスティックTX754B 500入	13,500	14,000
2197	6-6587-04	アルファスティックTX758B 500入	13,000	13,300
2197	2-883-01	スワブHJ-2326	2,800	2,900
2197	2-883-02	スワブHJ-2307	6,400	6,700
2197	2-883-03	スワブHJ-2317	4,200	4,400
2197	2-883-04	スワブHJ-2435	5,000	5,300
2197	2-884-01	スワブHJ-2609	6,000	6,300
2197	2-884-02	スワブHJ-2637	4,500	4,700
2197	2-884-03	スワブHJ-2637B	5,700	6,000
2197	1-6919-02	クリーンフォーム ESDTX750D	15,800	16,300
2207	7-082-14	クリーンルーム専用クリーナー部品床ブラシ	10,890	13,000
2209	3-6573-01	クリーンフラットモップ モップセット	12,000	15,000
2209	6-7915-01	アルファモップ TX7108	22,400	25,000
2209	6-7915-11	交換用カバー TX7118	168,000	173,000
2209	3-6852-01	アルファモップ TX7108A	29,600	33,100
2209	3-6853-01	クリーンルームモップ TX7102	33,000	36,900
2209	3-6853-02	クリーンルームモップ TX7103	37,000	41,300
2210	3-6854-01	アイソレーターモップ TX7101	33,000	36,900
2210	3-6854-02	アイソレーターモップ TX7104	26,000	29,100
2210	3-6854-11	交換用カバー TX7114	105,000	117,300
2210	3-6567-01	モップローリー CC-805-2	290,000	305,000
2214	1-666-01	ESD疲労軽減エルゴマット20.012	37,600	40,000
2216	1-7006-03	クリーンルームテーパー白TPA1048WH	2,490	2,900
2216	1-7007-03	クリーンルームテーパー白TPA2024WH	3,500	4,000
2219	3-6472-01	クリーンルーム ペーパー TX5812	3,200	3,630
2219	3-6472-02	クリーンルーム ペーパー TX5814	4,100	4,650
2219	3-6472-03	クリーンルーム ペーパー TX5815	3,400	3,850
2221	3-6473-01	クリーンルームノートブックTX5740	2,800	3,180
2221	3-6473-02	クリーンルームノートブックTX5741	2,000	2,260
2221	1-6922-01	クリーンルームふせん紙 TX5820	10,400	12,000
2223	1-3419-01	静電気対策クリップボードA4	2,400	2,500
2223	3-6471-01	クリーンルームクリップボードTX5835	3,700	4,190
2231	1-4906-11	静電気除去ブローアー PC	55,000	58,000
2233	1-4968-11	静電気除去ブローアー XC	63,000	66,000
2233	6-7255-01	静電気除去ブローアーSF-1000A	80,000	90,000
2238	6-7990-12	静電気測定器FMX-004	71,000	74,000
2244	3-6131-01	シューズカバー SC-001 ブルー	3,000	4,200
2258	2-882-01	静電気防止バッグ5#	400	420
2258	2-882-02	静電気防止バッグ6#	600	630
2258	2-882-03	静電気防止バッグ7#	850	900
2258	2-882-07	静電気防止バッグ11#	2,400	2,500
2258	2-881-01	静電気防止アルミ蒸着バッグ5#	850	900
2258	2-881-02	静電気防止アルミ蒸着バッグ6#	1,150	1,200
2258	2-881-03	静電気防止アルミ蒸着バッグ7#	1,600	1,700
2258	2-881-05	静電気防止アルミ蒸着バッグ9#	2,800	3,000
2258	2-881-06	静電気防止アルミ蒸着バッグ10#	4,100	4,300
2258	2-881-07	静電気防止アルミ蒸着バッグ11#	5,300	5,600
2258	2-881-08	静電気防止アルミ蒸着バッグ12#	7,200	7,600
2259	3-6922-01	ESDシールドバッグ 758ST035	1,600	1,740

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2259	3-6922-02	ESDシールドバッグ 758ST046	2,100	2,290
2259	3-6922-03	ESDシールドバッグ 758ST058	3,000	3,260
2259	3-6922-04	ESDシールドバッグ 758ST0068	3,100	3,380
2259	3-6922-05	ESDシールドバッグ 758ST0008	4,900	5,340
2259	3-6922-06	ESDシールドバッグ 758ST1012	6,900	7,510
2259	3-6922-07	ESDシールドバッグ 758ST216	10,000	10,900
2259	3-6922-08	ESDシールドバッグ 758ST1218	11,000	12,000
2259	3-6922-09	ESDシールドバッグ 758ST1518	14,500	15,800
2259	3-6922-10	ESDシールドバッグ 758ST1824	21,900	23,800
2259	3-6923-01	シールドバッグジッパー付758ST305	3,100	3,380
2259	3-6923-02	シールドバッグジッパー付758ST406	4,100	4,460
2259	3-6923-03	シールドバッグジッパー付758ST508	4,600	5,010
2259	3-6923-04	シールドバッグジッパー付758ST608	5,300	5,770
2259	3-6923-05	シールドバッグジッパー付758ST810	7,500	8,160
2259	3-6923-06	シールドバッグジッパー付758ST112	10,000	10,900
2259	3-6923-07	バッグジッパー付758ST1216	13,800	15,000
2259	3-6924-01	バッグ接着シール付758ST1014	1,700	1,850
2259	3-6924-02	バッグ接着シール付758ST1013	2,200	2,400
2259	3-6924-03	バッグ接着シール付758ST0058	3,400	3,700
2259	3-6924-04	バッグ接着シール付758ST0112	3,600	3,920
2259	3-6924-05	バッグ接着シール付758ST1011	5,800	6,310
2259	3-6924-06	バッグ接着シール付758ST1010	8,000	8,700
2259	3-6924-07	バッグ接着シール付758ST0060	11,800	12,800
2259	3-6924-08	バッグ接着シール付758ST1009	12,800	13,900
2259	3-6924-09	バッグ接着シール付758ST0061	16,000	17,400
2259	3-6924-10	バッグ接着シール付758ST1008	24,600	26,800
2259	3-6920-01	ESDシールドバッグ 295ST1023	1,700	2,040
2259	3-6920-02	ESDシールドバッグ 295ST1035	1,600	2,020
2259	3-6920-03	ESDシールドバッグ 295ST1046	1,900	2,560
2259	3-6920-04	ESDシールドバッグ 295ST1058	3,500	4,030
2259	3-6920-05	ESDシールドバッグ 295ST1068	3,600	3,620
2259	3-6920-06	ESDシールドバッグ 295ST0610	4,200	4,770
2259	3-6920-07	ESDシールドバッグ 295ST0810	5,800	6,060
2259	3-6920-08	ESDシールドバッグ 295ST0812	6,300	7,650
2259	3-6920-09	ESDシールドバッグ 295ST1002	8,600	8,990
2259	3-6920-10	ESDシールドバッグ 295ST1004	9,400	10,100
2259	3-6920-11	ESDシールドバッグ 295ST1115	10,800	13,100
2259	3-6920-12	ESDシールドバッグ 295ST1218	14,000	17,000
2259	3-6920-13	ESDシールドバッグ 295ST1008	18,900	20,600
2259	3-6920-14	ESDシールドバッグ 295ST1024	27,000	32,800
2259	3-6921-01	ESDシールドバッグ 295ST203	3,100	4,280
2259	3-6921-02	ESDシールドバッグ 295ST035	3,600	3,750
2259	3-6921-03	ESDシールドバッグ 295ST046	3,900	4,960
2259	3-6921-04	ESDシールドバッグ 295ST058	5,800	6,780
2259	3-6921-06	ESDシールドバッグ 295ST610	7,200	8,720
2259	3-6921-07	ESDシールドバッグ 295ST810	9,700	11,000
2259	3-6921-08	ESDシールドバッグ 295ST812	10,700	10,800
2259	3-6921-09	ESDシールドバッグ 295ST012	13,700	15,400
2259	3-6921-10	ESDシールドバッグ 295ST3014	15,600	15,900
2259	3-6921-11	ESDシールドバッグ 295ST3115	16,600	18,600
2259	3-6921-12	ESDシールドバッグ 295ST3218	22,000	24,700
2259	3-6921-13	ESDシールドバッグ 295ST3518	24,500	29,700
2259	3-6921-14	ESDシールドバッグ 295ST3824	39,500	47,900
2259	3-6879-01	ESDシールドバッグ 220ST038	3,600	4,040
2259	3-6879-02	ESDシールドバッグ 220ST001	5,100	5,720
2259	3-6879-03	ESDシールドバッグ 220ST037	5,900	6,610
2259	3-6879-04	ESDシールドバッグ 220ST005	6,100	6,840
2259	3-6879-05	ESDシールドバッグ 220ST912	7,800	8,750
2259	3-6879-06	ESDシールドバッグ 220ST006	14,800	16,600
2259	3-6880-01	ESDシールドバッグ 220ST035Z	9,900	11,100
2259	3-6880-02	ESDシールドバッグ 220ST001Z	5,900	6,420
2259	3-6880-03	ESDシールドバッグ 220ST037Z	6,800	7,400
2259	3-6880-04	ESDシールドバッグ 220ST005Z	7,200	8,070
2259	3-6880-05	ESDシールドバッグ 220ST912Z	10,900	11,900
2259	3-6880-06	ESDシールドバッグ 220ST006Z	14,500	15,800
2259	9-4025-11	非常電袋 MK-2	550	600
2259	9-4025-12	非常電袋 MK-4	1,000	1,100
2259	9-4025-13	非常電袋 MK-6	1,800	1,900
2259	9-4025-14	非常電袋 MK-9	3,640	3,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2261	9-4026-11	導電袋 MKB-1	730	790
2261	9-4026-12	導電袋 MKB-3	1,260	1,350
2261	9-4026-13	導電袋 MKB-4	2,320	2,400
2261	9-4026-14	導電袋 MKB-6	4,950	5,000
2264	1-8747-01	導電キャビネットA CWA6-309H	25,600	29,000
2273	3-6324-01	ESDバスケット 265ST0112	7,500	7,690
2290	1-8490-01	ESD真空ピンセットC001-D-Y本体	16,300	18,500
2290	1-8490-02	ESD真空ピンセットC002-D-Y本体	16,300	18,500
2290	1-8490-03	ESD真空ピンセットC003-D-Y本体	18,400	20,500
2290	1-8490-11	吸着チップ No. 90	8,200	9,100
2290	1-8490-12	吸着チップ No. 91	10,200	11,500
2290	1-8490-13	吸着チップ No. 92	12,300	13,600
2290	1-8490-14	吸着チップ No. 98	15,300	17,000
2290	1-8490-15	吸着チップ No. 99	26,400	29,500
2290	1-8490-16	コイルチューブ No. 851-L	10,200	11,500
2290	1-8490-17	コイルチューブ No. 851-M	10,200	11,500
2290	1-8490-18	壁掛型スタンド No. 677	8,200	9,100
2290	1-8490-19	壁掛型スタンド No. 679	8,200	9,100
2290	1-8490-20	卓上型スタンド No. 678	10,000	11,000
2290	1-8490-21	卓上型スタンド No. 680	10,000	11,000
2290	9-1052-01	真空ピンセット F001-D-X	16,200	18,000
2290	9-1052-02	真空ピンセット F002-D-X	16,200	18,000
2290	9-1052-03	真空ピンセット F003-D-X	17,800	20,000
2290	9-1052-06	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 1	6,200	6,900
2290	9-1052-07	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 2	6,200	6,900
2290	9-1052-08	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 3	9,200	10,500
2290	9-1052-10	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 6	5,000	5,600
2290	9-1052-11	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 5	15,000	11,500
2290	9-1052-14	真空ピンセット用 吸着チップ NO. 9	9,200	10,500
2290	9-1052-04	真空ピンセット用吸引軸 No. 101	4,000	4,400
2290	9-1052-05	真空ピンセット用吸引軸 No. 100	4,000	4,400
2290	9-5658-01	真空ポンプNo. 803 FV-30	36,000	39,500
2290	9-5658-02	真空ポンプNo. 804 FV-60	69,000	77,000
2292	7-152-01	真空ピンセット NOタイプ	23,500	28,500
2292	7-152-02	真空ピンセット 屈折Pタイプ 0-40	19,800	24,600
2292	7-152-03	真空ピンセット 屈折Pタイプ 40-90	19,800	24,600
2292	1-8960-01	真空ピンセットストレートST-C0. 15	2,800	3,300
2292	1-8960-02	真空ピンセット ストレートST-C0. 2	2,800	3,300
2292	1-8960-03	真空ピンセットストレートST-C0. 33	2,800	3,300
2292	1-8960-04	真空ピンセットストレートST-C0. 51	2,800	3,300
2292	1-8960-05	真空ピンセットストレートST-C0. 84	2,800	3,300
2292	1-8960-06	真空ピンセットストレートST-C1. 37	2,800	3,300
2292	1-8959-01	真空ピンセット GP-A6. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-02	真空ピンセット GP-A10. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-03	真空ピンセット GP-A15. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-04	真空ピンセット GP-A20. 0	2,500	3,000
2292	1-8959-05	真空ピンセット GP-B6. 0	2,800	3,300
2292	1-8959-06	真空ピンセット GP-B10. 0	2,800	3,300
2292	1-8959-07	真空ピンセット GP-B15. 0	2,800	3,300
2292	1-8959-08	真空ピンセット GP-B20. 0	2,800	3,300
2292	7-393-01	真空ピンセット用チップテフロン T-03	2,000	2,600
2292	7-393-02	真空ピンセット用チップテフロン T-04	2,000	2,600
2292	7-393-03	真空ピンセット用チップテフロン T-05	1,800	2,400
2292	7-393-04	真空ピンセット用チップテフロン T-06	1,800	2,400
2292	7-393-05	真空ピンセット用チップテフロン T-07	1,800	2,400
2292	7-393-06	真空ピンセット用チップテフロン T-08	1,800	2,400
2292	7-393-07	真空ピンセット用チップテフロン T-10	1,800	2,400
2292	7-393-08	真空ピンセット用チップテフロン T-12	1,800	2,400
2292	7-393-09	真空ピンセット用チップテフロン T-15	1,800	2,400
2292	7-393-11	真空ピンセット用チップテフロン T-20	1,800	2,400
2292	7-393-12	真空ピンセット用チップテフロン T-25	1,800	2,400
2292	7-393-13	真空ピンセット用チップテフロン T-30	1,800	2,400
2292	7-393-14	真空ピンセット用チップテフロン T-35	1,800	2,400
2292	7-393-15	真空ピンセット用チップテフロン T-40	1,800	2,400
2292	7-393-16	真空ピンセット用チップテフロン T-60	2,000	2,600
2307	1-1362-01	PTFETング H912-02	6,700	7,500
2307	1-1362-02	PTFETング H912-04	8,100	9,500
2307	1-1362-03	PTFETング H912-06	9,200	11,000



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□神戸営業所

□横浜支店

□大宮営業所

□広島営業所

□名古屋支店

□西東京営業所

□高松営業所

□札幌営業所

□静岡営業所

□福岡営業所

□仙台営業所

□京都営業所

□沖縄営業所

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
45	8-2313-01	カルテラック SA4M1-7X1-W	17,600	20,000
45	8-2313-02	カルテラック SA4M2-14X2-W	31,000	35,000
45	8-2313-03	カルテラック SA4-345P-W	48,000	54,000
56	0-5440-01	BOXケース 920040	12,100	12,900
56	0-6657-01	3BOXケース MEG920030	13,000	13,900
83	0-6633-01	カルテワゴン CW-40H-A 40冊用	79,000	89,800
107	8-7253-11	ゴミ袋フレーム202381	14,800	27,600
134	8-3962-02	とっても静かな処置車TSS-B	125,000	126,000
134	8-3962-04	とっても静かな処置車TSS-D	123,000	124,000
158	8-2459-11	ユーティリティカート仕切板セット	2,400	2,800
166	7-4858-01	足踏み式バッグホルダーSHUT40FT	45,000	54,000
166	7-4858-02	足踏み式バッグホルダーSHUT70FT	45,000	54,000
166	7-4859-01	足踏み式バッグホルダーSHUT40	48,000	59,000
166	7-4859-02	足踏み式バッグホルダーSHUT70	48,000	59,000
225	3-4931-01	OAタップ SK-3S03W	2,260	2,450
225	3-4931-02	OAタップ SK-3S05W	2,730	2,950
225	3-4931-03	OAタップ SK-4S02W	2,490	2,700
225	3-4931-04	OAタップ SK-6S02W	3,030	3,280
225	3-4932-01	OAタップ SK-7T2L02W	2,430	2,630
225	3-4932-02	OAタップ SK-7T3L02W	2,900	3,140
235	8-8996-01	足踏み式回転モップRT-C9228	4,500	5,400
235	8-8996-11	足踏み式回転モップRT-C3458	800	1,000
260	61-0104-36	testo174T温度データログ単体	7,300	7,700
260	61-0104-37	testo174T温度ログセット	16,300	17,100
269	6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	560	700
269	6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	610	800
269	6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	890	1,100
269	6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,280	1,600
269	6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	4,050	5,400
269	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	5,800	8,300
269	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	9,800	12,600
269	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	13,000	18,500
269	5-4074-01	アルミナ乳鉢(角型) HD-01	4,400	5,000
269	5-4074-02	アルミナ乳鉢(角型) HD-1	12,300	13,500
269	5-4074-03	アルミナ乳鉢(角型) HD-2	18,200	20,000
269	5-4074-04	アルミナ乳鉢(角型) HD-3	24,800	27,500
269	5-4075-01	アルミナ乳棒 HD-01	2,200	2,400
269	5-4075-02	アルミナ乳棒 HD-1	5,800	6,400
269	5-4075-03	アルミナ乳棒 HD-2	8,000	8,800
269	5-4075-04	アルミナ乳棒 HD-3	9,100	10,000
275	6-528-06	軟膏ヘラ 10インチ 40×255	1,400	1,600
275	6-528-07	軟膏ヘラ 8インチ 32×205	900	1,200
275	6-528-08	軟膏ヘラ 7インチ 32×175	850	1,100
275	6-528-01	軟コウヘラ 特大 32X150	800	1,000
275	6-528-02	軟コウヘラ 大 30X135	700	850
275	6-528-03	軟コウヘラ 中 25X120	650	800
275	6-528-04	軟コウヘラ 小 25×105	550	650
276	0-2716-01	軟膏板 180×180	4,100	4,500
312	0-5351-11	ウィークリーディスペンサー52105BL	22,800	24,300
318	0-5354-11	アソートボックス(予備用)3012000	2,200	2,340
318	0-5354-11	アソートボックス(予備用)3012000	2,200	2,340
358	0-2404-13	ハンドタオ用ディスペンサー 04151	4,400	4,800
375	8-6343-01	消毒用エタノール500mL	2,070	2,250
413	0-9865-01	ナビロールエブロン(袖付き)ブルー	5,100	5,300
413	0-9865-02	ナビロールエブロン(袖付き)クリア	5,100	5,300
439	8-6970-01	ディスポフェイスバイザーセット	2,000	2,100
439	8-6970-11	ディスポフェイスバイザー交換シールド	3,900	4,100
445	8-5686-01	クリーンノールニトリルパウダーフリーL	2,500	2,700
445	8-5686-02	クリーンノールニトリルパウダーフリーM	2,500	2,700
445	8-5686-03	クリーンノールニトリルパウダーフリーS	2,500	2,700
445	1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダーフリー青L	2,500	2,700
445	1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダーフリー青M	2,500	2,700
445	1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダーフリー青S	2,500	2,700
446	8-9570-01	プロシエアプラスチック手袋パウダー付 L	600	660
446	8-9570-02	プロシエアプラスチック手袋パウダー付 M	600	660
446	8-9570-03	プロシエアプラスチック手袋パウダー付 S	600	660
446	8-9570-04	プロシエアプラスチック手袋パウダー付SS	600	660
446	8-9569-01	プロシエアプラスチック手袋パウダー無 L	620	690
446	8-9569-02	プロシエアプラスチック手袋パウダー無 M	620	690
446	8-9569-03	プロシエアプラスチック手袋パウダー無S	620	690
446	8-9569-04	プロシエアプラスチック手袋パウダー無SS	620	690
446	0-9867-01	プラスチック手袋 パウダー付 L100入	770	950
446	0-9867-02	プラスチック手袋 パウダー付 M100入	770	950
446	0-9867-03	プラスチック手袋 パウダー付 S100入	770	950
446	0-9867-04	プラスチック手袋 パウダー付SS100入	770	950

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
446	0-9868-01	プラスチック手袋 パウダー無 L100入	850	1,000
446	0-9868-02	プラスチック手袋 パウダー無 M100入	850	1,000
446	0-9868-03	プラスチック手袋 パウダー無 S100入	850	1,000
446	0-9868-04	プラスチック手袋 パウダー無SS100入	850	1,000
450	0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	370	390
450	0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	370	390
450	0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	370	390
497	8-1260-01	車椅子用離床センサー PA-CHAIR	15,000	17,000
584	7-4320-01	エルゴミックチェアEDC1810	25,000	30,000
585	0-8122-01	デザインドクターチェアCH-797ASX	43,800	44,900
585	8-9598-01	ドクターチェアMG-140H	40,000	42,000
588	8-8221-01	ナビチェア II NVC II -SP	28,000	29,000
588	8-8221-02	ナビチェア II NVC II -SBL	28,000	29,000
588	8-8221-03	ナビチェア II NVC II -SV	28,000	29,000
588	8-8221-04	ナビチェア II NVC II -SRP	31,000	32,000
588	8-8221-05	ナビチェア II NVC II -SRBL	31,000	32,000
588	8-8221-06	ナビチェア II NVC II -SRV	31,000	32,000
588	0-8055-03	ナビスツールCH-S142-B ピンク	13,600	14,500
588	0-8055-04	ナビスツールCH-S142-B ブルー	13,600	14,500
588	0-8055-01	ナビスツール CH-S142 ピンク	13,300	14,000
588	0-8055-02	ナビスツール CH-S142 ブルー	13,300	14,000
589	0-8058-01	ステーションチェアCH-B200XRグレ	12,700	13,700
589	0-8058-02	ステーションチェアCH-B200XRラベ	12,700	13,700
589	8-1319-01	チェア CH-1104XR ピンク	16,800	17,800
589	8-1319-02	チェア CH-1104XR ブルー	16,800	17,800
590	0-8056-01	チェア CH-S121XR	17,100	18,000
590	0-8056-02	チェア CH-S121XR ホワイト	17,100	18,000
590	0-8056-03	チェア CH-S121XR ブラック	17,100	18,000
590	8-3649-01	チェア CH-S121NX	13,000	13,800
590	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,000	9,500
590	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,000	9,500
591	2-664-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BK	28,000	29,000
591	2-664-02	カラフルスタンダードチェアLSN-P	28,000	29,000
591	2-664-03	カラフルスタンダードチェアLSN-B	28,000	29,000
591	2-664-04	カラフルスタンダードチェアLSN-O	28,000	29,000
591	2-665-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BKR	30,000	31,000
591	2-665-02	カラフルスタンダードチェアLSN-PR	30,000	31,000
591	2-665-03	カラフルスタンダードチェアLSN-BR	30,000	31,000
591	2-665-04	カラフルスタンダードチェアLSN-OR	30,000	31,000
591	2-8029-01	ラウンドチェアDX GS010-VBK	10,600	11,000
591	2-8029-02	ラウンドチェアDX GS010-VBL	10,600	11,000
591	2-8029-03	ラウンドチェアDX GS010-VPI	10,600	11,000
591	2-8029-04	ラウンドチェアDX GS010-VWH	10,600	11,000
593	8-5837-01	スツール WS021-VPI ピンク	18,000	17,000
593	8-5837-02	スツール WS021-VBL ブルー	18,000	17,000
593	8-5837-03	スツール WS021-VBK ブラック	18,000	17,000
596	2-9639-01	丸いすCU-542-A	2,800	3,000
596	2-9639-02	丸いすCU-541-A	3,000	3,200
686	8-9738-01	スポトライトミニKHM-201	4,200	4,800
712	8-8980-01	超音波測定式身長計5003.01.001	52,800	56,000
712	8-8979-01	壁掛け身長計5002.01.001	4,100	4,360
734	0-8150-02	角度計 NC70108	6,300	7,000
734	0-8150-03	角度計 NC70109	13,700	15,200
734	0-8150-05	角度計 NC70115	8,000	8,890
735	61-9672-27	T2069 長座体前屈測定器4	27,000	27,300
755	2-454-20	ヘマトクリット毛細管ブレイン 1000入	2,900	3,000
755	2-454-21	ヘマトクリット毛細管ヘパリン処理 千本入	3,400	3,600
755	2-454-22	ヘマトクリットシーリングワックスプレート	1,500	1,600
755	2-453-01	EMミニキャップス0.5マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-02	EMミニキャップス1マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-03	EMミニキャップス2マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-04	EMミニキャップス3マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-05	EMミニキャップス4マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-06	EMミニキャップス5マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-07	EMミニキャップス10マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-08	EMミニキャップス20マイクロ100入	1,500	1,700
755	2-453-09	EMミニキャップス25マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-10	EMミニキャップス30マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-11	EMミニキャップス40マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-12	EMミニキャップス50マイクロ100入	1,600	1,700
755	2-453-13	EMミニキャップス100マイクロ100入	1,600	1,700
758	1-9645-11	スライドガラス切欠・フロストなし	430	500
758	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし	640	700
758	1-9646-12	スライドガラス縁研磨・透明フロスト	920	1,000
758	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト	1,260	1,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
758	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ	1,260	1,400
758	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー	1,260	1,400
758	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン	1,260	1,400
758	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク	1,260	1,400
758	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー	1,260	1,400
761	1-9651-11	スライドメーラー 31011001MA	3,050	3,400
761	1-9651-12	スライドメーラー 31011002MA	3,300	3,700
761	1-9649-03	スライドメーラー 31011105MA	3,000	3,100
761	1-9651-05	スライドメーラー 31011005MA	3,550	4,000
761	1-9649-01	カードボードメーラー 60001001	900	1,000
761	1-9649-02	カードボードメーラー 60001002	1,650	1,900
761	1-9649-03	カードボードメーラー 60001003	2,000	2,300
761	1-9649-04	カードボードメーラー 60001004	2,650	3,000
775	6-464-04	ガスバーナー 都市ガス用 1重コック付	2,700	3,000
775	6-464-02	ガスバーナー プロパン用 1重管コック付	2,700	3,000
775	6-464-05	ガスバーナー 都市ガス用 2重コック付	2,700	3,300
785	2-4891-01	ベースモールドM475-1 1000個	29,400	31,100
785	2-4891-02	ベースモールドM475-2 1000個	29,400	31,100
785	2-4891-03	ベースモールドM475-3 1000個	29,400	31,100
785	2-4891-04	ベースモールドM475-4 1000個	29,400	31,100
785	2-4891-05	ベースモールドM475-5 1000個	29,400	31,100
786	7-3965-01	パラレルS2300	2,000	2,200
786	7-3965-51	パラレル2300AP	11,000	12,000
787	7-3964-51	サイトクールTM II 8323	21,400	24,000
787	7-3964-01	サイトクールII S8323	2,000	2,200
788	2-4632-11	リサーチプラスV 0.1-2.5μL	37,200	37,500
788	2-4632-12	リサーチプラスV 0.5-10μL	37,200	37,500
788	2-4632-18	マイクロピペット3120(ライトグレー)	37,200	37,500
788	2-4632-13	リサーチプラスV 2-20μL	36,000	37,500
788	2-4632-14	リサーチプラスV 10-100μL	36,000	37,500
788	2-4632-15	リサーチプラスV 20-200μL	36,000	37,500
788	2-4632-19	マイクロピペット3120(オレンジ)	36,000	37,500
788	2-4632-16	リサーチプラスV 100-1000μL	36,000	37,500
788	2-4632-17	リサーチプラスV 500-5000μL	37,200	37,500
788	2-4632-20	マイクロピペット3120(ライトブルー)	37,200	37,500
788	1-6855-01	ピペットマン P-2	37,300	37,000
788	1-6855-02	ピペットマン P-10	37,300	37,000
788	1-6855-07	ピペットマン P-5000	37,300	37,000
788	1-6855-08	ピペットマン P-10ml	37,300	37,000
788	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	600	650
788	1-6856-02	セーフティフィルター F161241	3,400	3,700
793	5-3067-01	ゴムピベッター 黒 50ml	1,650	1,880
793	5-3067-02	ゴムピベッター れんが色 50ml	1,650	1,880
794	8-2259-01	標本容器 20ml	2,150	2,400
794	8-2259-02	標本容器 40ml	2,280	2,500
794	8-2259-03	標本容器 60ml	2,400	2,700
797	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.0cm 100入	650	670
797	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	790	810
797	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	790	810
797	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	1,030	1,060
797	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,180	1,210
797	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,700	1,740
797	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,340	2,390
797	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,510	3,580
797	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	650	670
797	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	790	810
797	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	910	930
797	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	1,030	1,060
797	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,380	1,410
797	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	2,020	2,060
797	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	2,980	3,040
797	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	4,140	4,230
797	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,180	1,210
797	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,500	1,530
797	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,920	1,960
797	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,130	2,180
797	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,660	2,720
797	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	3,940	4,020
797	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,520	5,630
797	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,670	9,870
797	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	910	930
797	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,180	1,210
797	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,380	1,410
797	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,600	1,640
797	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	2,020	2,060

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
797	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	2,980	3,040
797	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	4,140	4,230
797	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,740	5,860
800	6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,400	3,600
800	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,600	3,800
804	6-490-01	白金線ホルダー 5本セット 青	4,000	3,300
804	6-490-02	白金線ホルダー 5本セット 赤	4,000	3,300
804	6-490-03	白金線ホルダー 5本セット 黄	4,000	3,300
804	6-490-04	白金線ホルダー0.3mm保持径 緑5本入	5,000	4,200
804	1-1436-01	白金線挟 真鍮通し(上)	1,300	1,500
824	8-7253-11	ゴミ袋フレーム202381	14,800	27,600
846	0-9850-01	ボンベ運搬器 25045	11,800	8,600
846	0-9850-02	ボンベ運搬器 25043	12,000	8,700
878	8-3900-02	産科聴診器樋口式	6,500	8,000
902	8-5753-01	ギプスサンダル S	1,950	2,200
902	8-5753-02	ギプスサンダル M	1,950	2,200
902	8-5753-03	ギプスサンダル L	1,950	2,200
902	8-5753-04	ギプスサンダル XL	1,950	2,200
907	0-9826-01	股関節サポーター NC81006	9,500	10,600
910	8-1833-01	頸椎固定カラー OH-002 S	1,680	1,900
910	8-1833-02	頸椎固定カラー OH-002 M	1,680	1,900
910	8-1833-03	頸椎固定カラー OH-002 L	1,680	1,900
910	8-1832-01	頸椎固定カラー OH-001 S	1,920	2,100
910	8-1832-02	頸椎固定カラー OH-001 M	1,920	2,100
910	8-1832-03	頸椎固定カラー OH-001 L	1,920	2,100
910	8-1832-04	頸椎固定カラー OH-001 XL	1,920	2,100
923	8-1835-02	腰部サポーター EB-501 M	1,250	1,400
923	8-1835-03	腰部サポーター EB-501 L	1,250	1,400
940	7-4341-01	ハンドサポーター-NC53220	1,500	1,800
940	7-4341-02	ハンドサポーター-NC53221	1,500	1,800
940	7-4341-03	ハンドサポーター-NC53222	1,500	1,800
940	7-4341-04	ハンドサポーター-NC53223	1,500	1,800
940	7-4341-05	ハンドサポーター-NC53224	1,500	1,800
940	7-4341-06	ハンドサポーター-NC53225	1,500	1,800
940	7-4341-07	ハンドサポーター-NC53226	1,500	1,800
940	7-4341-08	ハンドサポーター-NC53227	1,500	1,800
998	8-8089-01	ソフトアングルリスト500 H-8395	2,700	2,600
1002	8-7841-01	エクササイズマット H-9285	4,600	4,900
1002	8-4801-01	エクササイズマットH-8085	8,600	9,000
1005	61-2812-79	BQS1 ボンドクイックセット 1kg	6,200	5,800
1013	7-1262-01	洗眼受水盆IC-190	2,200	2,300
1023	8-9286-01	開口訓練器14674	1,980	2,200
1027	7-4546-01	メッシュトレー-yofu0002	1,600	2,200
1027	7-4546-02	メッシュトレー-yofu0004	1,600	2,200
1027	7-4546-03	メッシュトレー-yofu0006	1,600	2,200
1027	7-4546-04	メッシュトレー-yofu0008	1,600	2,200
1027	7-4546-05	メッシュトレー-yofu0003	1,600	2,200
1027	7-4546-06	メッシュトレー-yofu0005	1,600	2,200
1027	7-4546-07	メッシュトレー-yofu0007	1,600	2,200
1027	7-4546-08	メッシュトレー-yofu0009	1,600	2,200
1027	7-4546-09	メッシュトレー-yofu0010	3,200	2,200
1027	7-4546-10	メッシュトレー-yofu0011	2,400	3,400
1027	7-4546-11	メッシュトレー-yofu0012	2,250	3,400
1032	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	145,000	157,000
1032	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	139,000	146,000
1032	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	147,000	154,000
1032	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	190,000	199,000
1032	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	226,000	236,000
1032	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	307,000	322,000
1053	1-1349-02	耳栓 ディスペンサー UD-500	7,200	7,600
1083	7-1312-01	駆血帯 CBC-VECOS 成人用 標準	19,800	21,100
1083	7-1312-02	駆血帯 CBC-VECOS 成人用 大	17,500	18,600
1084	0-8114-01	Eliteターニケット500270レッド	6,000	6,380
1084	0-8114-02	Eliteターニケット500260ブルー	6,000	6,380
1085	0-4387-01	駆血帯(ドイツ製) 500140 ブルー	1,900	1,980
1085	0-4387-02	駆血帯(ドイツ製) 500130 ピンク	1,900	1,980
1086	0-8081-01	キッズターニケット 500185ディーノ	1,700	1,850
1086	0-8081-02	キッズターニケット 500186サーカス	1,700	1,850
1086	0-8082-01	ベビーターニケット 560160	2,450	2,600
1093	8-4169-01	イルリガードルスタンドAP2-1P	16,500	17,000
1093	8-4169-02	イルリガードルスタンドAP2-1B	16,500	17,000
1093	8-4955-01	イルリガードルスタンドAP4-1P	17,800	18,300
1093	8-4955-02	イルリガードルスタンドAP4-1B	17,800	18,300
1093	8-4956-01	イルリガードルスタンドHD-P	4,200	4,800
1093	8-4956-02	イルリガードルスタンドHD-B	4,200	4,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1098	8-8289-01	スタンドSAP2-H PINK	18,800	21,400
1098	8-8289-02	スタンドSAP2-H BLUE	18,800	21,400
1098	8-8290-01	スタンドSAP4-H PINK	19,800	22,500
1098	8-8290-02	スタンドSAP4-H BLUE	19,800	22,500
1098	8-8296-01	グリップ大タイプLHD-P	4,500	5,200
1098	8-8296-02	グリップ大タイプLHD-B	4,500	5,200
1100	8-4170-01	持ち運び用イリリガードル台TPD2-B	10,000	11,000
1100	8-7558-01	イリリガードル台アルミ51046	9,800	7,100
1101	8-8296-01	グリップ大タイプLHD-P	4,500	5,200
1101	8-8296-02	グリップ大タイプLHD-B	4,500	5,200
1104	0-9894-01	イリリガードルハンガー 大	17,000	18,000
1104	0-9894-02	イリリガードルハンガー 中	15,300	16,200
1139	7-4856-11	スノッグバンデージ012205	3,000	3,400
1147	0-3099-17	ミリオン カブレステープU空色	2,040	2,280
1207	7-4236-01	アトム栄養カテーテル43003	16,000	17,000
1207	7-4236-02	アトム栄養カテーテル43004	15,000	16,000
1207	7-4236-03	アトム栄養カテーテル43005	15,000	16,000
1207	7-4236-04	アトム栄養カテーテル43006	16,000	17,000
1278	0-6482-01	丸カスト φ90×75	3,400	4,200
1278	0-6482-02	丸カスト φ120×90	3,500	4,400
1278	0-6482-03	丸カスト φ150×105	3,800	4,600
1278	0-467-01	丸カスト 18 φ180×120	3,800	4,800
1278	0-6482-04	丸カスト 21	6,900	8,400
1278	0-6482-05	丸カスト 24	7,000	8,800
1278	0-467-02	丸カスト 27 φ270×180	7,100	9,100
1278	0-3116-01	フィルター式ガーゼ缶丸型 180	11,500	11,800
1278	0-3116-02	フィルター式ガーゼ缶丸型 270	14,700	15,600
1305	7-1260-01	鉗子立TP-401	1,400	1,500
1305	7-1260-02	鉗子立TP-402	1,600	1,700
1305	7-1260-03	鉗子立TP-403	1,760	1,900
1308	7-1309-11	湿布缶(ステンレス製) TC-01	1,500	1,600
1308	7-1309-12	湿布缶(ステンレス製) TC-02	1,700	1,800
1308	7-1309-13	湿布缶(ステンレス製) TC-03	2,400	2,500
1308	7-1309-14	湿布缶(ステンレス製) TC-04	3,000	3,150
1308	7-1309-15	湿布缶(ステンレス製) TC-05	3,300	3,450
1309	8-5407-02	滅菌可能膿盆 KD200	550	590
1309	8-5407-03	滅菌可能膿盆 KD250	630	680
1309	8-5407-04	滅菌可能膿盆 KD300	1,500	1,620
1312	8-5409-01	滅菌可能バット(深・中型) IT2015	1,550	1,670
1312	8-5408-01	滅菌可能バット(浅・横長型)IT2715	1,150	1,240
1321	0-9846-01	踏み台 68095	10,000	7,300
1337	7-1261-01	ブラシケースIC-110	15,000	16,500
1354	8-8279-01	吸水防水シーツ80g	1,600	1,800
1389	8-1737-01	カラーテープ 13661 レッド	1,100	1,250
1389	8-1737-02	カラーテープ 13662 イエロー	1,100	1,250
1389	8-1737-03	カラーテープ 13663 ブルー	1,100	1,250
1389	8-1737-04	カラーテープ 13664 グリーン	1,100	1,250
1389	8-1737-05	カラーテープ 13665 ホワイト	1,100	1,250
1389	8-1737-06	カラーテープ 13666 ブラック	1,100	1,250
1404	7-3920-01	抜歯鉗子17-001	16,500	18,900
1404	7-3920-02	抜歯鉗子17-004	16,500	18,900
1404	7-3920-03	抜歯鉗子17-010	16,500	18,900
1404	7-3920-04	抜歯鉗子17-027	16,500	18,900
1404	7-3920-05	抜歯鉗子17-501	15,400	17,700
1404	7-3920-06	抜歯鉗子17-504	15,400	17,700
1404	7-3920-07	抜歯鉗子17-510	15,400	17,700
1404	7-3919-01	骨鉗子17-801	19,800	22,800
1404	7-3915-01	剥離子15-130	9,400	10,400
1404	7-3915-02	剥離子15-140	8,800	9,700
1404	7-3918-01	鋭匙14-312	8,500	9,350
1404	7-3918-02	鋭匙14-313	8,500	9,350
1404	7-3917-01	エレベーター16-101	7,900	8,700
1404	7-3917-02	エレベーター16-103	7,900	8,700
1404	7-3917-03	エレベーター16-105	7,900	8,700
1404	7-3917-04	エレベーター16-106	7,900	8,700
1404	7-3917-05	エレベーター16-108	7,900	8,700
1404	7-3917-06	エレベーター16-110	7,900	8,700
1404	7-3917-07	エレベーター16-065	8,800	9,700
1405	7-3914-01	持針器14-506	15,400	17,000
1405	7-3914-02	持針器14-509	15,400	17,000
1405	7-3948-01	骨ノミ14-010	9,700	10,700
1405	7-3948-02	骨ノミ14-011	9,700	10,700
1405	7-3948-03	骨ノミ14-012	9,700	10,700
1405	7-3913-01	マレット15-211	11,000	12,100
1405	7-3912-01	口角鉤14-662	2,400	2,650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1410	7-4455-01	婦人科把持ピンセット17203	10,000	11,000
1421	7-3830-02	滅菌針付綿製縫合糸ER1605SB45	5,000	8,300
1421	7-3830-06	滅菌針付綿製縫合糸HR1605SB45	5,000	8,300
1421	7-3830-08	滅菌針付綿製縫合糸HR2004SB45	4,200	6,700
1421	7-3830-09	滅菌針付綿製縫合糸HR2003SB45	3,700	6,100
1441	7-3617-01	ベッドサイドテーブルLBT9045	19,800	21,000
1455	8-1257-01	移乗用ボード EZ-100	47,000	53,500
1455	8-1257-03	移乗用ボード EZ-250	22,500	25,500
1455	8-1257-02	移乗用ボード EZ-200	37,000	42,000
1457	7-1305-01	移乗ボードEZ-510	13,000	14,800
1460	0-8087-01	コンパクトウォーカー 4060AB	9,700	11,100
1481	8-1218-01	ナビアスバッグ ブルー S	1,150	1,400
1481	8-1218-02	ナビアスバッグ ブルー M	1,250	1,500
1481	8-1218-03	ナビアスバッグ ブルー L	1,650	1,900
1481	8-1218-04	ナビアスバッグ ピンク S	1,150	1,400
1481	8-1218-05	ナビアスバッグ ピンク M	1,250	1,500
1481	8-1218-06	ナビアスバッグ ピンク L	1,650	1,900
1481	8-1218-07	ナビアスバッグ バッグホルダー	1,450	1,700
1483	8-2598-03	プロシエアやわらか保冷枕ミニミニ	580	630
1491	8-1217-01	ナビホット&クールパック スタンダード	1,560	1,800
1491	8-1217-02	ナビホット&クールパック ハーフ	880	1,000
1491	8-1217-04	ナビホット&クールパック ネット	2,300	2,700
1491	8-1217-05	ナビホット&クールパック ショルダー	2,600	3,000
1495	0-8113-01	湯たんぼ 赤	1,900	2,020
1526	7-3315-01	回転歯間ブラシRIDE-SSSS	600	550
1526	7-3315-02	回転歯間ブラシRIDE-SSS	600	550
1526	7-3315-03	回転歯間ブラシRIDE-SS	600	550
1526	7-3315-04	回転歯間ブラシRIDE-S	600	550
1547	8-1302-01	入れ歯ケース O4221	160	180
1547	8-1302-02	入れ歯ケース O4222	160	180
1547	8-1302-03	入れ歯ケース O4223	160	180
1556	8-2503-01	車いす BAL-1-W4	45,500	49,000
1556	8-2503-02	車いす BAL-1-A-2	45,500	49,000
1570	8-2239-01	車いすクッション SP414106-16	3,300	3,900
1570	8-2242-01	シートクッション WM464107-CP	4,000	4,700
1570	8-2241-01	車椅子用クッションWP464105-GL	4,000	4,700
1570	8-2241-02	車椅子用クッションWP464107-GL	4,400	5,200
1594	0-8064-01	Fグリップステッキ PW255	2,900	3,300
1594	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	170	200
1594	0-4405-02	ステッキ 222	4,000	4,600
1596	0-5814-03	カラーステッキ 570 ブラウン	3,500	3,800
1596	0-5814-04	カラーステッキ 570 ブラック	3,500	3,800
1596	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	170	200
1598	0-8135-01	ステッキストラップPW-STRAP BK	320	430
1598	0-8135-02	ステッキストラップPW-STRAP BR	320	430
1598	0-1405-05	交換用先端ゴム 50012GR 灰	140	170
1598	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	250	300
1598	0-1405-06	交換用先端ゴム 50015GR 灰	140	170
1598	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	140	170
1599	8-1219-01	4点杖 PW-101-AL-SI	4,850	5,900
1599	8-1219-02	4点杖 PW-101-AL-BK	4,850	5,900
1599	8-1219-03	4点杖 PW-101-AL-BR	4,850	5,900
1599	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	140	170
1599	0-8060-01	カラー安全杖 PW-111	4,500	5,800
1599	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	250	300
1601	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	140	160
1601	8-7563-02	ユーロフストランドクラッチ86051黒	4,900	3,600
1601	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	170	200
1601	0-8061-01	ロフストランドクラッチ 115F-R	4,500	4,900
1601	0-8061-11	ロフストランド杖用ゴムPW115-TIP	260	400
1602	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	170	200
1602	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	170	200
1602	0-1405-05	交換用先端ゴム 50012GR 灰	140	170
1602	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	250	300
1602	0-1405-06	交換用先端ゴム 50015GR 灰	140	170
1602	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	140	170
1602	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	140	160
1617	61-8862-55	8830700 スプーン プチ グリーン	850	980
1617	61-8862-56	8830800 スプーン プチ ホワイト	850	980
1617	61-8862-57	8830900 スプーン プチ オレンジ	850	980
1635	0-667-01	折りたたみ便器椅子 8700 手摺付き	20,500	23,000
1635	0-663-12	8500、8600、8700用便座	6,300	7,200
1635	0-663-13	便器椅子用バケツ	1,150	1,350
1635	0-663-01	デラックスアルミ製便器椅子 8500	21,500	24,500
1635	0-663-12	8500、8600、8700用便座	6,300	7,200

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1635	0-663-13	便器椅子用バケツ	1,150	1,350
1640	8-5405-01	滅菌可能ベッドパン SPN	3,400	3,670
1640	8-5405-02	滅菌可能ベッドパン VPN	5,100	5,500
1664	7-2146-03	ダストボックス 20L	4,200	2,410
1687	0-9555-01	HL洗髪車 NS-952	520,000	550,000
1687	0-9556-01	洗髪車Ⅱ型 NS-955	420,000	450,000
1691	7-4860-01	温度計付シャワーヘッド	6,500	6,800
1702	8-9740-01	シャワー車椅子DF-SC7962	19,800	20,700
1702	0-870-06	シャワー椅子8800 ステンレス	41,500	47,000
1702	0-870-18	8800用便座	6,300	7,200
1702	0-870-17	シャワー椅子用キャスター ストッパー無	7,100	8,100
1702	0-870-16	シャワー椅子用キャスター ストッパー付	7,600	8,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1702	0-870-15	シャワー椅子背もたれ用カバー	1,500	1,700
1796	8-5709-01	ナースウオッチ GT265	1,480	1,580
1796	8-5709-02	ナースウオッチ GT266	1,480	1,580
1796	8-5709-03	ナースウオッチ GT267	1,480	1,580
1796	8-5709-04	ナースウオッチ GT401	1,480	1,580
1796	8-5709-05	ナースウオッチ GT402	1,480	1,580
1796	8-5709-06	ナースウオッチ GT403	1,480	1,580
1800	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	23,400	25,000
1800	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	24,800	26,000
1800	6-9198-01	ストップウォッチ 121.1515-00	26,000	27,000
1800	0-4394-01	ストップウォッチ 112.7001-00	24,200	26,800



大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	3-5406-01	E-Mixホモジナイズバッグフィルター付	11,000	11,800
3	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWGO47S6	64,800	65,400
3	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,700	12,800
3	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,000	13,100
3	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,100	12,200
9	3-5407-01	ATPマルチメーター本体	360,000	374,000
9	3-5407-12	ATPマルチメーター水用スワブ	34,000	35,500
9	3-5407-13	ATPマルチメーターATP陽性コントロール	12,000	12,500
9	3-5407-14	マルチメータキャリブレーションセット	108,000	112,000
9	3-5407-15	マルチメータpH・温度測定用プローブ	21,000	21,900
9	3-5407-16	ATPマルチメーター温度測定用プローブ	135,000	140,000
9	3-5407-17	ATPマルチメーター導電率測定用プローブ	49,000	51,000
12	3-5408-01	残留タンパク測定スワブ63003-100	39,000	40,500
18	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,700	5,800
18	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	6,800	6,900
18	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,800	6,900
18	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,800	6,900
18	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,800	6,900
18	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,800	6,900
18	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,800	6,900
18	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	31,300	31,600
19	2-4222-01	エアサンブラー1.09227.0001	492,700	498,000
19	2-4222-02	エアサンブラー1.09191.0001	881,500	930,000
19	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	33,400	33,700
19	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	32,100	32,400
19	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	21,300	21,500
19	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	34,900	35,200
20	2-2798-01	エアサンブラーRCSハイフロータッチ	773,000	781,000
20	2-2798-12	エアサンブラー専用培地TSM	27,900	28,200
20	2-2798-14	エアサンブラー専用培地SDX	27,900	28,200
20	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	27,900	28,200
20	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	27,900	28,200
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,200	15,400
21	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタプレート	6,100	6,200
21	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,400	12,500
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,000	12,100
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,700	10,800
21	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,300	15,500
21	6-8814-20	粉末培地 デンシシコロレート培地16845	9,900	10,000
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,200	13,300
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,300	11,400
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	48,800	49,300
21	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,600	13,700
21	6-8814-23	粉末培地 ECGブイオン 10765	11,900	12,000
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,400	34,700
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	50,300	50,800
21	6-8814-68	粉末培地 コックインドール試薬	6,300	6,400
21	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,500	13,600
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,200	18,400
21	6-8814-17	粉末培地ノボピオシン加mEC 14582	13,900	14,000
21	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,500	15,700
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,200	16,400
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	55,100	55,700
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,800	9,900
21	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,000	10,100
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,900	9,000
21	6-8814-40	セレンナイトシステンブイオン7709	22,800	23,000
21	6-8814-30	粉末培地セレンナイト増菌ブイオン 7717	18,100	18,300
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,800	10,900
21	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,200	10,300
21	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,300	11,400
21	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,300	14,400
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,700	19,900
21	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,100	14,200
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	21,200	21,400
21	6-8814-67	粉末培地 XL2選択剤	8,800	8,900
21	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,700	5,800
21	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,700	20,900
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,600	18,800
21	6-8814-67	粉末培地 Mブイオン	32,100	32,400
21	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,000	19,200
21	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	26,700	27,000
21	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	21,600	21,800
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,800	13,900
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	23,200	23,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,000	15,200
21	6-8814-08	液状テオグリコレイト108191	10,800	10,900
21	6-8814-09	テオグリコレイトブイオン108190	12,800	12,900
21	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,500	15,700
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,300	20,500
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,300	23,500
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	25,700	26,000
21	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,800	19,000
21	6-8814-71	粉末培地フレージャーリステリア増菌ブイオン	18,500	18,700
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,400	14,500
21	6-8814-94	粉末培地 11781	10,200	10,300
21	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	18,100	18,300
21	6-8814-86	粉末培地 12122	11,600	11,700
21	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	32,700	33,000
21	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	40,800	41,200
21	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	27,700	28,000
21	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	28,600	28,900
21	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	25,000	25,300
21	3-3493-07	粉末培地1.10455.0500	20,900	21,100
21	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	30,300	30,600
21	61-0206-52	1.05164.0100 垂テリ酸カリ	50,700	51,200
21	61-0196-51	1.05287.0500 XLD 寒天培	17,000	17,200
21	61-0197-96	1.05712.0500 MR-VP	46,800	47,300
21	61-0194-44	1.05394.0500 モーゼルブイヨ	13,000	13,100
21	61-0193-54	1.10275.0500 VRBD (V	11,100	11,200
21	61-0200-36	1.05450.0500 普通寒天培地	25,100	25,400
21	61-0200-01	1.10282.0500 OF 基礎培地	24,100	24,300
23	3-3620-01	顆粒培地1.02449.0060	61,000	61,600
23	3-3620-02	顆粒培地1.02448.0060	20,200	20,400
23	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	8,100	8,200
23	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	8,100	8,200
23	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	33,200	33,500
23	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	23,000	23,200
23	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	20,500	20,700
35	2-5852-01	シングルパス カンピロバクター	22,800	23,000
35	2-5852-02	シングルパス E.coli O-157	21,800	22,000
35	2-5852-03	シングルパス サルモネラ	22,800	23,000
35	2-5852-11	シングルパス L. Mono	27,800	28,100
37	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	5,400	5,500
37	3-3482-01	E.coli1.13303.0001	19,700	19,900
39	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	16,000	16,500
42	3-3396-01	バッグミキサー 400S	550,000	569,800
42	3-3396-02	バッグミキサー 400SW	650,000	673,000
42	5-5042-11	バッグミキサー BAG PAGE400	51,000	33,000
42	5-5042-12	バッグミキサー BAG LIGHT400	32,500	9,000
43	5-5358-21	バッグミキサーミニミックス100VPCC	390,000	404,000
43	5-5358-22	バッグミキサーミニミックス100VWCC	470,000	486,800
43	5-5358-11	バッグミキサー用袋 BAGPAGE100	36,000	33,000
43	5-5358-12	バッグミキサー用袋BAGLIGHT100	8,400	9,600
44	3-5406-01	E-Mixホモジナイズバッグフィルター付	11,000	11,800
44	3-5406-02	E-Mixホモジナイズバッグフィルター無	8,900	9,800
44	2-6391-07	サニスペックテストバッグ厚手フィルタ付き	15,700	18,000
45	2-5822-02	バッグクリップ 400 50入	17,000	17,800
45	2-5822-04	バッグラック 400 架数10	22,000	22,800
45	2-5822-06	バッグオープン 400 粘着ゴム付	17,000	17,800
45	2-5822-07	バッグピペット 3容量切替式	48,500	50,000
45	2-5822-08	バッグチップス レギュラー 1000本入	7,160	7,500
45	2-5822-09	バッグチップス ジャンボ 1000本入	8,120	8,500
49	2-4208-01	分注器シングルポンプタイプ561000	438,000	453,800
49	2-4208-02	自動分注器 ダブルポンプタイプ	498,000	515,800
49	2-4208-13	自動分注器 チューブセット561101	30,200	31,500
49	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	30,200	31,500
49	2-4208-14	自動分注器 チューブセット561103	30,200	31,500
49	2-4208-15	自動分注器 チューブセット561104	30,200	31,500
49	2-4208-16	自動分注器 チューブセット561105	30,200	31,500
49	2-4208-17	自動分注器 チューブセット562101	33,400	34,600
49	2-4208-18	自動分注器 チューブセット562102	33,400	34,600
49	2-4208-19	自動分注器 チューブセット562103	33,400	34,600
49	2-4208-20	自動分注器 チューブセット562104	33,400	34,600
49	2-4208-21	自動分注器 チューブセット562105	33,400	34,600
49	2-4208-22	自動分注器 ポンプ用チューブ561301	6,800	7,100
49	2-4208-23	自動分注器 ポンプ用チューブ561302	6,800	7,100
49	2-4208-24	自動分注器 ポンプ用チューブ513011	6,800	7,100
49	2-4208-25	自動分注器 ポンプ用チューブ561304	6,800	7,100
49	2-4208-26	自動分注器 ポンプ用チューブ561305	6,800	7,100

■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
49	2-4208-27	自動分注器 フットペダル	17,500	18,000
49	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	34,500	35,800
50	2-5386-01	EMサイクルディスベンサー 0.2~1ML	60,800	64,200
50	2-5386-02	EMサイクルディスベンサー 0.4~2ML	60,800	64,200
50	2-5386-03	EMサイクルディスベンサー 1~5ML	56,200	59,300
50	2-5386-04	EMサイクルディスベンサー 2~10ML	60,800	64,200
50	2-5386-05	EMサイクルディスベンサー 5~30ML	88,000	92,800
50	2-5386-06	EMサイクルディスベンサー 10~60ML	84,800	89,300
50	2-450-07	EMマイスターディスベンサー用ボトル1L	2,500	2,600
50	2-450-08	EMマイスターディスベンサー用ボトル2.5	4,250	4,500
50	2-5386-09	接続アダプター A32用 9313521	3,200	3,380
50	2-5386-10	接続アダプター A38用 9313525	3,200	3,380
50	2-5386-11	接続アダプター S40用 9313527	3,200	3,380
51	2-8939-13	イーゼンスパイラル 2Lボトル	12,600	39,000
51	2-8939-17	メンテナンスキット 414003	147,400	111,000
51	2-8939-19	スタイラスキット 414001	77,500	63,000
51	2-8939-21	コネクタースセット 412002	19,700	10,000
51	2-8939-22	フルイディックブロック3203+0782	28,000	85,000
51	2-8939-23	マイクロバキュームポンプ 413005	133,400	150,000
51	2-8939-25	フィルターセット 413009	7,800	4,000
51	2-8939-26	洗浄ブロックカバー 819	14,000	18,000
53	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	69,800	70,500
69	1-762-01	コロニーカウンターベン3133	7,000	7,190
69	1-762-11	コロニーカウンター交換用ペン3135	1,400	1,440
73	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし	430	500
73	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし	640	700
73	1-9646-12	スライドガラス縁研磨・透明フロスト	920	1,000
73	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト	1,260	1,400
73	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ	1,260	1,400
73	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー	1,260	1,400
73	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン	1,260	1,400
73	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク	1,260	1,400
73	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー	1,260	1,400
73	1-3381-01	スライドガラス45°・ホワイト	1,160	1,300
73	1-3381-02	スライドガラス45°・オレンジ	1,160	1,300
73	1-3381-03	スライドガラス45°・イエロー	1,160	1,300
73	1-3381-04	スライドガラス45°・グリーン	1,160	1,300
73	1-3381-05	スライドガラス45°・ピンク	1,160	1,300
73	1-3381-06	スライドガラス45°・ブルー	1,160	1,300
73	1-3382-01	スライドガラス90°・ホワイト	880	1,000
73	1-3382-03	スライドガラス90°・イエロー	880	1,000
73	1-3382-04	スライドガラス90°・グリーン	880	1,000
73	1-3382-06	スライドガラス90°・ブルー	880	1,000
78	2-6361-01	オートクレーブ用脱臭剤 CLASSIC	14,000	14,500
78	2-6361-02	オートクレーブ用脱臭剤 POMA	14,000	14,500
78	2-6361-04	オートクレーブ用脱臭剤 FLORAL	14,000	14,500
78	2-6361-05	オートクレーブ用脱臭剤 PEACH	14,000	14,500
81	5-5684-01	PMPメスフラスコ25ML7560170	1,500	1,490
81	5-5684-12	PMPメスフラスコ 7560175	1,950	2,070
81	5-5684-13	PMPメスフラスコ 7560181	2,150	2,280
81	5-5684-04	メスフラスコ250ML 7560186	2,800	2,980
81	5-5684-05	メスフラスコ500ML7560190	2,900	3,080
83	6-255-04	磁製ビュレット台用 磁性台	2,700	2,900
86	5-3067-01	ゴムビベッター 黒 50ml	1,650	1,880
86	5-3067-02	ゴムビベッター れんが色 50ml	1,650	1,880
87	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,700	9,190
87	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,700	6,020
89	2-4634-11	ビベット4920 0.1-2.5	39,800	40,800
89	2-4634-12	ビベット4920 0.5-10	39,800	40,800
89	2-4634-13	ビベット4920 2-20 ライトグレー	39,800	40,800
89	2-4634-14	ビベット4920 2-20 イエロ	39,800	40,800
89	2-4634-15	ビベット4920 10-100	39,800	40,800
89	2-4634-16	ビベット4920 20-200	39,800	40,800
89	2-4634-17	ビベット4920 30-300	39,800	40,800
89	2-4634-18	ビベット4920 100-1000	39,800	40,800
89	2-4634-19	ビベット4920 0.25-2.5ml	39,800	40,800
89	2-4634-20	ビベット4920 0.5-5ml	39,800	40,800
89	2-4634-21	ビベット4920 1-10ml	39,800	40,800
98	1-2118-01	電子天びん NVT1601JP/2	34,600	36,800
98	1-2118-02	電子天びん NVT3201JP/2	34,600	36,800
98	1-2118-03	電子天びん NVT10001JP/2	34,600	36,800
99	2-8036-01	アズプロ電子天秤 ASP213	68,700	70,600
99	2-8036-02	アズプロ電子天秤 ASP413	82,900	85,200
99	2-8036-03	アズプロ電子天秤 ASP2102	63,300	65,100
99	2-8036-04	アズプロ電子天秤 ASP4102	84,000	86,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
104	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	78,400	79,200
104	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	64,800	65,400
104	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,800	65,400
104	2-7557-04	滅菌済フィルターAABG047S6	73,000	73,700
104	2-7557-05	滅菌済フィルターAAWG047S6	73,000	73,700
104	2-7518-07	フィルター 白 EZSWG474	44,800	45,200
104	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	44,300	44,700
104	2-7518-03	フィルター 黒 MSPO00814	44,300	44,700
104	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	44,300	44,700
104	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGW474	44,900	45,300
104	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	44,900	45,300
104	3-3442-01	ディスベンサーカーブEZCURVE01	283,000	286,000
104	3-3442-02	ディスベンサーカーブEZCURVEAC	246,000	248,000
104	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,700	12,800
104	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,000	13,100
104	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	13,000	13,100
104	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,000	13,100
104	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,100	12,200
106	2-7520-24	マニホールDEZFITHOLD1	200,000	202,000
106	2-7520-11	マニホールDEZFITHOLD3	328,000	331,000
106	2-7520-25	マニホールDEZFITHOLD6	545,000	550,000
106	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	22,600	22,800
106	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	20,400	20,600
106	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	34,100	34,400
107	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	447,000	451,000
107	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	19,300	19,500
107	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	19,300	19,500
107	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMC0120	29,800	30,100
107	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMC0120	32,700	33,000
107	2-7521-08	ミリフレックスプラスMXSMCET24	15,200	15,400
107	2-7521-09	ミリフレックスプラスMXSMCMC24	15,200	15,400
107	2-7521-10	ミリフレックスプラスMXSMBPA48	30,300	30,600
107	2-7521-11	ミリフレックスプラスMXSMCRA48	29,600	29,900
107	2-7521-12	ミリフレックスプラスMXSMCTS48	29,400	29,700
107	2-7521-13	ミリフレックスプラスMXSMCYM48	30,300	30,600
107	2-7521-14	ミリフレックスプラスMXSMPIA48	31,500	31,800
107	2-7521-15	ミリフレックスプラスMXSMCSD48	29,400	29,700
107	2-7521-16	ミリフレックスプラスMXSMCSP48	38,400	38,800
108	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	199,000	201,000
108	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	13,700	13,800
109	1-5834-01	アスピレーター AS-01	73,000	76,000
110	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,430	8,600
110	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,330	8,500
112	1-4564-01	フラットシャーレ FS-30	440	490
112	1-4564-02	フラットシャーレ FS-45	440	490
112	1-4564-03	フラットシャーレ FS-60	460	500
112	1-4564-04	フラットシャーレ FS-70	460	500
112	1-4564-05	フラットシャーレ FS-90A	480	530
112	1-4564-06	フラットシャーレ FS-90B	560	610
112	1-4564-07	フラットシャーレ FS-100	1,320	1,450
112	1-4564-08	フラットシャーレ FS-120	1,860	1,980
112	2-8648-01	ペトリスライド PDMA04700	17,700	17,900
117	2-1998-01	PPチューブ滅菌済 34180005D	2,750	3,000
117	2-1998-02	PPチューブ滅菌済 34180215D	3,700	4,000
117	2-1997-01	PSチューブ滅菌済 34181005D	2,750	3,000
117	2-1997-02	PSチューブ滅菌済 34184015D	3,700	4,000
120	6-355-01	アルミキャップ M-1	70	90
120	6-355-02	アルミキャップ M-2	86	108
120	6-355-03	アルミキャップ M-3	88	110
120	6-355-04	アルミキャップ M-4	92	116
120	6-355-05	アルミキャップ M-5	100	120
120	6-355-06	アルミキャップ M-6	108	128
120	6-355-07	アルミキャップ M-7	112	132
120	6-355-08	アルミキャップ M-8	118	138
123	6-490-01	白金線ホルダー 5本セット 青	4,000	3,300
123	6-490-02	白金線ホルダー 5本セット 赤	4,000	3,300
123	6-490-03	白金線ホルダー 5本セット 黄	4,000	3,300
123	6-490-04	白金線ホルダー0.3mm保持径 緑5本入	5,000	4,200
124	1-1351-01	マイクロバーナー R-2001	6,800	7,800
125	6-464-04	ガスバーナー 都市ガス用 1重コック付	2,700	3,000
125	6-464-02	ガスバーナー プロパン用 1重コック付	2,700	3,000
125	6-464-05	ガスバーナー 都市ガス用 2重コック付	2,700	3,300
133	6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	560	700
133	6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	610	800
133	6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	890	1,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
133	6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,280	1,600
133	6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	4,050	5,400
133	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	5,800	8,300
133	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	9,800	12,600
133	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	13,000	18,500
138	3-5409-01	サンプリングバッグ EPL-3070	25,000	27,500
138	3-5409-02	サンプリングバッグ EPL-4590	30,000	33,000
138	3-5409-03	サンプリングバッグ EPL-5590	33,500	36,900
138	3-5410-01	サンプリングバッグ EPR-3070	27,500	30,300
138	3-5410-02	サンプリングバッグ EPR-4590	32,200	35,500
138	3-5410-03	サンプリングバッグ EPR-5590	39,000	42,900
138	3-5410-04	サンプリングバッグ EPR-4512	38,000	41,800
138	3-5412-01	CRサンプリングバッグ EPL5590S	56,000	65,000
138	3-5412-02	CRサンプリングバッグ EPL4512S	57,000	66,000
138	3-5412-03	CRサンプリングバッグ EPL5515S	67,000	78,000
138	3-5412-04	CRサンプリングバッグ EPL7012S	71,000	83,000
138	3-5413-01	CRサンプリングバッグ EPR5590S	62,000	72,000
138	3-5413-02	CRサンプリングバッグ EPR4512S	61,000	71,000
138	3-5413-03	CRサンプリングバッグ EPR5515S	66,000	77,000
138	3-5413-04	CRサンプリングバッグ EPR7012S	76,000	88,000
138	6-8762-02	ナスコ・ワールバックBOO 736WA	11,600	12,000
138	6-8762-03	ナスコワイマルバックパック 1255WA	16,800	18,000
142	2-8475-01	アルミ角シール容器 浅型ミニ	830	1,200
142	2-8475-02	アルミ角シール容器 浅型小小	930	1,300
142	2-8475-03	アルミ角シール容器 浅型小	970	1,400
142	2-8475-04	アルミ角シール容器 浅型中	1,200	1,600
142	2-8475-05	アルミ角シール容器 浅型大	1,680	2,100
142	2-8475-06	アルミ角シール容器 浅型特大	2,450	3,000
142	2-8475-08	アルミ角シール容器 深型小小	1,050	1,400
142	2-8475-09	アルミ角シール容器 深型小	1,130	1,500
142	2-8475-10	アルミ角シール容器 深型中	1,450	1,800
142	2-8475-11	アルミ角シール容器 深型大	2,020	2,300
142	2-8475-12	アルミ角シール容器 深型特大	2,900	3,300
148	6-655-01	ローラークランプ KT-4.5 レッド	340	360
148	6-655-02	ローラークランプ KT-6 イエロー	560	590
148	6-655-03	ローラークランプ KT-10 ブルー	580	610
148	6-655-04	ローラークランプ KT-14 レッド	610	640
150	6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,400	3,600
150	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,600	3,800
159	2-9832-01	白衣 男性用GOCM-00S	5,800	6,400
159	2-9832-02	白衣 男性用GOCM-00M	5,800	6,400
159	2-9832-03	白衣 男性用GOCM-00L	5,800	6,400
159	2-9832-04	白衣 男性用GOCM-0XL	5,800	6,400
159	2-9832-05	白衣 男性用GOCM-XXL	5,800	6,400
159	2-9831-01	白衣 女性用GOCW-00S	5,800	6,400
159	2-9831-02	白衣 女性用GOCW-00M	5,800	6,400
159	2-9831-03	白衣 女性用GOCW-00L	5,800	6,400
159	2-9831-04	白衣 女性用GOCW-0XL	5,800	6,400
159	2-9831-05	白衣 女性用GOCW-XXL	5,800	6,400
168	2-664-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BK	28,000	29,000
168	2-664-02	カラフルスタンダードチェアLSN-P	28,000	29,000
168	2-664-03	カラフルスタンダードチェアLSN-B	28,000	29,000
168	2-664-04	カラフルスタンダードチェアLSN-O	28,000	29,000
168	2-665-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BKR	30,000	31,000
168	2-665-02	カラフルスタンダードチェアLSN-PR	30,000	31,000
168	2-665-03	カラフルスタンダードチェアLSN-BR	30,000	31,000
168	2-665-04	カラフルスタンダードチェアLSN-OR	30,000	31,000
168	8-3649-01	チェア CH-S121NX	13,000	13,800
168	0-8055-01	ナビスツール CH-S142 ピンク	13,300	14,000
168	0-8055-02	ナビスツール CH-S142 ブルー	13,300	14,000
168	0-8055-03	ナビスツールCH-S142-B ピンク	13,600	14,500
168	0-8055-04	ナビスツールCH-S142-B ブルー	13,600	14,500
189	2-8987-11	防水型中心温度計 0560・1113	4,200	4,400
190	2-7227-01	食品用防水型中心温度計0563・1063	7,300	7,700
198	3-4761-01	USB温度ロガー-0572・1843	14,800	15,500
198	3-4760-01	USB温度ロガー-0572・1844	25,300	26,500
198	3-4762-01	クラウド温度湿度ロガー0572・2031	18,000	18,800
198	3-4762-02	クラウド温度湿度ロガー0572・2034	37,500	39,300
198	3-4759-01	USB温度湿度衝撃ロガー0572・1846	37,500	39,300
207	2-8989-01	デジタル食用油テスター-0563・2750	61,000	64,000
207	2-9874-11	Easy Direct PCソフト	64,200	68,600
207	2-9874-12	EG11-BNC pH電極(水溶)	21,500	23,100
207	2-9874-13	EG13-BNC pH電極(非水)	21,500	23,100
207	2-9874-14	EM45-BNC 沈殿センサー	21,500	23,100
207	2-9874-15	EM43-BNC KfVセンサー	21,500	23,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
207	2-9874-16	inlabScience 高機能pH電極	35,000	36,200
207	2-9874-17	inlabScience用ケーブル	5,300	5,500
211	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	23,000	27,000
211	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	8,100	11,500
212	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	29,100	30,400
213	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	32,200	33,700
214	1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1.0-11.0	2,500	2,700
214	1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1.0-14.0	2,500	2,700
214	1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5	2,500	2,700
214	1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0	2,500	2,700
214	1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.5-9.0	2,500	2,700
214	1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0	2,500	2,700
214	1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7	2,500	2,700
214	1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0	2,500	2,700
214	1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0	2,500	2,700
214	1-8508-10	スタンダードpH試験紙12.0-14.0	2,500	2,700
214	1-8508-11	スタンダードpH試験紙TRIBOX 3入	6,400	6,700
214	2-349-12	pH試験紙 1.0-11.0 詰替用	3,800	4,000
214	2-349-13	pH試験紙 1.0-14.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-13	S・pH試験紙 0.5-5.5 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-14	S・pH試験紙 4.0-7.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-15	S・pH試験紙 5.5-9.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-16	S・pH試験紙 6.4-8.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-17	S・pH試験紙 7.2-9.7 詰替用	3,800	4,000
214	1-8508-19	S・pH試験紙9.0-13.0 詰替用	3,800	4,000
214	1-709-01	導電率計ULTRAPEN PT1	22,000	25,000
214	1-709-11	導電率計校正用溶液KCL-1800	1,980	2,230
217	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,200	9,300
217	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,200	7,300
217	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	14,200	15,000
217	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,800	5,900
217	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,800	5,900
217	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	4,400	5,100
217	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,200	10,300
217	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉛	3,800	4,200
217	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉄	8,300	8,800
217	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	10,800	12,900
217	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	9,900	10,000
217	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,400	7,500
217	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,500	4,900
217	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	8,400	9,800
221	2-5855-01	リフレクトuant 16892-1M	14,500	14,600
221	2-5855-02	リフレクトuant 16899-1M	14,500	14,600
221	2-5855-03	リフレクトuant 16977-1M	14,300	14,400
221	2-5855-04	リフレクトuant 16981-1M	6,400	6,500
221	2-5855-06	リフレクトuant 16993-1M	15,400	15,600
221	2-5855-07	リフレクトuant 16896-1M	13,200	13,300
221	2-5855-10	リフレクトuant 16989-1M	13,200	13,300
221	2-5855-11	リフレクトuant 16732-1M	9,000	12,700
221	2-5855-12	リフレクトuant 16975-1M	6,400	6,500
221	2-5855-13	リフレクトuant 16976-1M	6,400	6,500
221	2-5855-14	リフレクトuant 16974-1M	6,400	6,500
221	2-5855-15	リフレクトuant 16731-1M	6,800	8,300
221	2-5855-16	リフレクトuant 16894-1M	7,900	8,800
221	2-5855-17	リフレクトuant 16996-1M	6,400	6,500
221	2-5855-20	リフレクトuant 16978-1M	10,700	10,800
221	2-5855-21	リフレクトuant 16987-1M	6,400	6,500
221	2-5855-23	リフレクトuant 16720-1M	8,000	8,100
221	2-5855-24	リフレクトuant 16982-1M	6,400	6,500
221	2-5855-25	リフレクトuant 16983-1M	6,600	7,000
221	2-5855-30	リフレクトuant 16995-1M	6,400	6,500
221	2-5855-31	リフレクトuant 16971-1M	6,400	6,500
221	2-5855-32	リフレクトuant 16973-1M	6,400	6,500
221	2-5855-35	リフレクトuant 16136-1M	28,700	34,800
221	2-5855-37	リフレクトuant 16124-1M	6,600	8,000
221	2-5855-38	リフレクトuant 16125-1M	8,000	8,100
221	2-5855-40	リフレクトuant 16127-1M	16,500	16,700
221	2-5855-41	リフレクトuant 16128-1M	16,500	17,500
221	2-5855-44	リフレクトuant 16992-1M	11,800	11,900
221	1-8523-02	RQデータ 16998-1M	58,800	59,400
221	1-8523-03	RQリキリレーション16954-1M	6,300	6,400
221	1-8523-04	RQストリップアダプター16953-1M	6,300	6,400
224	6-7944-01	溶存酸素計 DO-5509	65,800	38,000
240	2-4245-11	テストキット 1.14560.0001	12,400	12,500
240	2-4245-12	テストキット 1.01796.0001	12,400	12,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
240	2-4245-13	テストキット 1. 14547. 0001	12,500	12,600
240	2-4245-14	テストキット 1. 00609. 0001	12,500	12,600
240	2-4245-15	テストキット 1. 00594. 0001	13,100	13,200
240	2-4245-16	テストキット 1. 14739. 0001	12,500	12,600
240	2-4245-17	テストキット 1. 14558. 0001	12,500	12,600
240	2-4245-18	テストキット 1. 14544. 0001	12,500	12,600
240	2-4245-19	テストキット 1. 14559. 0001	12,500	12,600
240	2-4245-20	テストキット 1. 14730. 0001	11,800	11,900
240	2-4245-22	テストキット 1. 01764. 0001	16,400	16,600
240	2-4245-23	テストキット 1. 01787. 0001	16,400	16,600
240	2-4245-24	テストキット 1. 14834. 0001	13,700	13,800
240	2-4245-25	テストキット 1. 14731. 0001	15,700	15,900
240	2-4245-26	テストキット 1. 14562. 0001	16,600	16,800
240	2-4245-27	テストキット 1. 00615. 0001	16,600	16,800
240	2-4245-28	テストキット 1. 14552. 0001	14,300	14,400
240	2-4245-29	テストキット 1. 14563. 0001	14,000	14,100
240	2-4245-30	テストキット 1. 14764. 0001	14,000	14,100
240	2-4245-31	テストキット 1. 00614. 0001	14,000	14,100
240	2-4245-32	テストキット 1. 00613. 0001	16,300	16,500
240	2-4245-33	テストキット 1. 14763. 0001	16,300	16,500
240	2-4245-34	テストキット 1. 14549. 0001	12,900	13,000
240	2-4245-35	テストキット 1. 14553. 0001	13,100	13,200
240	2-4245-36	テストキット 1. 00809. 0001	12,900	13,000
240	2-4245-37	テストキット 1. 14543. 0001	14,200	14,300
240	2-4245-38	テストキット 1. 14729. 0001	14,200	14,300
240	2-4245-39	テストキット 1. 14546. 0001	13,300	13,400
240	2-4245-40	テストキット 1. 00616. 0001	13,300	13,400
260	2-4197-01	分光色彩計RM200QC	198,000	238,000
285	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパWS-B	600	700
285	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパWS-W	600	700
285	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパWS-R	600	700
285	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパWL-B	900	1,040
285	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパWL-W	900	1,040
285	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパWL-R	900	1,040
285	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	800	900
285	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	800	900
285	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	800	900
285	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	1,480	1,700
285	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	1,480	1,700
285	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	1,480	1,700
286	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	1,000	1,150
286	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	1,000	1,150
286	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	1,000	1,150
286	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,600	1,850
286	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,600	1,850
286	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,600	1,850
286	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	22,300	26,000
286	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	22,300	26,000
286	3-4937-03	メタルディテクトショベルS-R	22,300	26,000
286	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	24,300	28,100
286	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	24,300	28,100
286	3-4937-06	メタルディテクトショベルL-R	24,300	28,100
288	3-4938-01	メタルディテクトボールペン黒	1,250	1,400
288	3-4938-02	メタルディテクトボールペン青	1,250	1,400
288	3-4938-03	メタルディテクトボールペン赤	1,250	1,400
288	2-3165-01	PMボールペン101111C13A01	6,290	6,800
288	2-3165-12	PMボールペン10入105C101102	1,650	1,700
288	2-3165-51	PMボールペン101111C13A01	27,200	28,800
288	2-3165-62	PMボールペン50入105C101102	7,200	7,600
298	3-4808-01	業務用除湿機DM-15	107,250	109,875
302	2-7556-11	サニフィットニトリル手袋エコ L	980	1,100
302	2-7556-12	サニフィットニトリル手袋エコ M	980	1,100
302	2-7556-13	サニフィットニトリル手袋エコ S	980	1,100
302	2-7556-14	サニフィットニトリル手袋エコ SS	980	1,100
306	3-5296-51	SFポリエチレン手袋ロング クリア 大箱	25,000	10,000
306	3-5296-52	SFポリエチレン手袋ロング 青 大箱	25,000	10,000
311	1-547-04	アズビュア綿スミス手袋マチ無 S	1,150	1,300
311	1-547-03	アズビュア綿スミス手袋マチ無 M	1,150	1,300
311	1-547-02	アズビュア綿スミス手袋マチ無 L	1,150	1,300
311	1-547-01	アズビュア綿スミス手袋マチ無 LL	1,150	1,300
317	8-5671-03	マスク(異物混入防止タイプ)PA2380	2,100	2,200
330	2-1221-11	食品ユニフォーム SJ-SS	2,550	2,680
330	2-1221-12	食品ユニフォーム SJ-S	2,550	2,680
330	2-1221-13	食品ユニフォーム SJ-M	2,550	2,680
330	2-1221-14	食品ユニフォーム SJ-L	2,550	2,680

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
330	2-1221-15	食品ユニフォーム SJ-LL	2,550	2,680
330	2-1221-16	食品ユニフォーム SJ-3L	2,550	2,680
330	2-1222-11	食品ユニフォーム SP-SS	2,560	2,680
330	2-1222-12	食品ユニフォーム SP-S	2,560	2,680
330	2-1222-13	食品ユニフォーム SP-M	2,560	2,680
330	2-1222-14	食品ユニフォーム SP-L	2,560	2,680
330	2-1222-15	食品ユニフォーム SP-LL	2,560	2,680
330	2-1222-16	食品ユニフォーム SP-3L	2,560	2,680
330	2-1233-11	食品ユニフォーム SC-F	1,510	1,600
346	0-2404-13	ハンドタオル用ディスペンサー O4151	4,400	4,800
395	3-4840-01	浅型片手鍋 蓋無15cm	11,300	10,000
395	3-4840-02	浅型片手鍋 蓋無18cm	13,000	11,500
395	3-4840-03	浅型片手鍋 蓋無21cm	14,700	13,000
395	3-4840-04	浅型片手鍋 蓋無24cm	17,000	15,000
395	3-4840-05	浅型片手鍋 蓋無27cm	20,400	18,000
395	3-4839-01	深型片手鍋 蓋無15cm	12,400	11,000
395	3-4839-02	深型片手鍋 蓋無18cm	14,100	12,500
395	3-4839-03	深型片手鍋 蓋無21cm	15,900	14,000
395	3-4839-04	深型片手鍋 蓋無24cm	18,100	16,000
395	3-4839-05	深型片手鍋 蓋無27cm	24,900	22,000
395	3-4844-01	外輪鍋 蓋無24cm	21,500	19,000
395	3-4844-02	外輪鍋 蓋無27cm	26,000	22,800
395	3-4844-03	外輪鍋 蓋無30cm	34,000	30,000
395	3-4844-04	外輪鍋 蓋無33cm	39,600	34,800
395	3-4844-05	外輪鍋 蓋無36cm	45,300	40,000
395	3-4844-06	外輪鍋 蓋無39cm	55,300	48,600
395	3-4844-07	外輪鍋 蓋無42cm	60,000	52,600
395	3-4844-08	外輪鍋 蓋無45cm	65,600	57,500
395	3-4843-01	半寸胴鍋 蓋無24cm	27,200	23,800
395	3-4843-02	半寸胴鍋 蓋無27cm	30,600	27,000
395	3-4843-03	半寸胴鍋 蓋無30cm	37,400	33,000
395	3-4843-04	半寸胴鍋 蓋無33cm	43,000	37,800
395	3-4843-05	半寸胴鍋 蓋無36cm	49,800	43,800
395	3-4843-06	半寸胴鍋 蓋無39cm	62,300	54,600
395	3-4843-07	半寸胴鍋 蓋無42cm	70,000	61,400
395	3-4843-08	半寸胴鍋 蓋無45cm	81,600	71,400
395	3-4842-01	寸胴鍋 蓋無24cm	34,000	30,000
395	3-4842-02	寸胴鍋 蓋無27cm	38,500	34,000
395	3-4842-03	寸胴鍋 蓋無30cm	45,300	40,000
395	3-4842-04	寸胴鍋 蓋無33cm	52,000	45,800
395	3-4842-05	寸胴鍋 蓋無36cm	58,900	51,600
395	3-4842-06	寸胴鍋 蓋無39cm	72,600	63,700
395	3-4842-07	寸胴鍋 蓋無42cm	80,600	70,500
395	3-4842-08	寸胴鍋 蓋無45cm	95,000	82,800
395	3-4841-01	フライパン18cm	10,500	9,700
395	3-4841-02	フライパン21cm	11,500	10,400
395	3-4841-03	フライパン24cm	13,000	11,800
395	3-4841-04	フライパン27cm	14,500	13,200
395	3-4841-05	フライパン30cm	16,000	14,400
395	3-4841-06	フライパン33cm	18,000	16,000
395	3-4845-01	鍋蓋15cm	2,150	1,800
395	3-4845-02	鍋蓋18cm	2,380	2,000
395	3-4845-03	鍋蓋21cm	2,720	2,300
395	3-4845-04	鍋蓋24cm	3,500	3,000
395	3-4845-05	鍋蓋27cm	4,000	3,500
395	3-4845-06	鍋蓋30cm	4,500	3,900
395	3-4845-07	鍋蓋33cm	5,100	4,400
395	3-4845-08	鍋蓋36cm	6,550	5,600
395	3-4845-09	鍋蓋39cm	7,600	6,500
395	3-4845-10	鍋蓋42cm	8,400	7,200
395	3-4845-11	鍋蓋45cm	9,200	7,900
397	3-4866-01	カラー番重A型 大 ブルー	5,160	5,420
397	3-4866-02	カラー番重A型 大 グリーン	5,160	5,420
397	3-4866-03	カラー番重A型 大 ピンク	5,160	5,420
397	3-4867-01	カラー番重B型 大 ブルー	4,910	5,160
397	3-4867-02	カラー番重B型 大 グリーン	4,910	5,160
397	3-4867-03	カラー番重B型 大 ピンク	4,910	5,160
397	3-4868-01	カラー番重A型 小 ブルー	3,230	3,390
397	3-4868-02	カラー番重A型 小 グリーン	3,230	3,390
397	3-4868-03	カラー番重A型 小 ピンク	3,230	3,390
397	3-4869-01	カラー番重B型 小 ブルー	3,080	3,230
397	3-4869-02	カラー番重B型 小 グリーン	3,080	3,230
397	3-4869-03	カラー番重B型 小 ピンク	3,080	3,230
397	3-4870-01	カラー番重 フタ大 ブルー	2,230	2,330
397	3-4870-02	カラー番重 フタ大 グリーン	2,230	2,330

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
397	3-4870-03	カラー番重 フタ大 ピンク	2,230	2,330
397	3-4871-01	カラー番重 フタ小 ブルー	2,160	2,270
397	3-4871-02	カラー番重 フタ小 グリーン	2,160	2,270
397	3-4871-03	カラー番重 フタ小 ピンク	2,160	2,270
401	1-8678-01	エコクリーン 浅型バット 9インチ	1,850	2,070
401	1-8678-02	エコクリーン 浅型バット 10インチ	2,050	2,300
401	1-8678-03	エコクリーン 浅型バット 11インチ	2,480	2,740
401	1-8678-04	エコクリーン 浅型バット 12インチ	2,900	3,210
401	1-8678-05	エコクリーン 浅型バット 14インチ	3,620	3,940
401	1-8678-06	エコクリーン 浅型バット 15インチ	3,940	4,320
401	1-8678-07	エコクリーン 浅型バット 16インチ	5,170	5,610
401	1-8676-01	エコクリーン 角バット 3枚取	13,460	14,360
401	1-8676-02	エコクリーン 角バット 4枚取	11,490	12,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
401	1-8676-03	エコクリーン 角バット 6枚取	7,400	8,020
401	1-8676-04	エコクリーン 角バット 8枚取	5,590	6,040
401	1-8676-05	エコクリーン 角バット 10枚取	4,610	5,000
401	1-8676-06	エコクリーン 角バット 12枚取	4,110	4,470
401	1-8676-07	エコクリーン 角バット 15枚取	3,620	3,940
401	1-8676-08	エコクリーン 角バット 18枚取	3,100	3,410
401	1-8676-09	エコクリーン 角バット 21枚取	2,810	3,080
401	1-8676-10	エコクリーン 角バット キャビネット	2,480	2,720
401	1-8676-11	エコクリーン 角バット 手札型	2,050	2,270
413	3-4722-01	セーフティカッター149B	550	590
413	3-4722-11	セーフティカッターXB108S	250	270
413	3-4723-01	カッター替刃LB50K-OSN	1,480	1,500
413	3-4723-02	カッター替刃SB50K-OSN	780	800



- | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | <input type="checkbox"/> 東京支店 | <input type="checkbox"/> 横浜支店 | <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | <input type="checkbox"/> 札幌営業所 | <input type="checkbox"/> 仙台営業所 |
| <input type="checkbox"/> つくば営業所 | <input type="checkbox"/> 大宮営業所 | <input type="checkbox"/> 西東京営業所 | <input type="checkbox"/> 静岡営業所 | <input type="checkbox"/> 京都営業所 | <input type="checkbox"/> 沖縄営業所 |
| <input type="checkbox"/> 神戸営業所 | <input type="checkbox"/> 広島営業所 | <input type="checkbox"/> 高松営業所 | <input type="checkbox"/> 福岡営業所 | | |

価格改定表

アスレ研究設備カタログ2018

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
287	2-664-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BK	28,000	29,000
287	2-664-02	カラフルスタンダードチェアLSN-P	28,000	29,000
287	2-664-03	カラフルスタンダードチェアLSN-B	28,000	29,000
287	2-664-04	カラフルスタンダードチェアLSN-O	28,000	29,000
287	2-665-01	カラフルスタンダードチェアLSN-BKR	30,000	31,000
287	2-665-02	カラフルスタンダードチェアLSN-PR	30,000	31,000
287	2-665-03	カラフルスタンダードチェアLSN-BR	30,000	31,000
287	2-665-04	カラフルスタンダードチェアLSN-OR	30,000	31,000
287	3-5331-01	研究者専用チェアー LC-50 背なし	38,000	40,000
287	3-5331-02	研究者専用チェアー LC-60 背あり	43,700	46,000
287	3-5331-03	研究者専用チェアー LC-50R 背なし	45,800	48,000
287	3-5331-04	研究者専用チェアー LC-60R 背あり	48,700	51,000

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
99	3-5899-01	静電防止用ドライバ302ESDHK501	7,250	8,060
99	3-5899-11	静電防止用ドライバ 311ESDPH0	1,330	1,480
99	3-5899-12	静電防止用ドライバ 311ESDPH1	1,620	1,800
99	3-5899-13	静電防止用ドライバ 311ESDPH2	2,150	2,390
99	3-5899-14	静電防止用ドライバ 302ESDS25	1,040	1,150
99	3-5899-15	静電防止用ドライバ 302ESDS30	1,170	1,300
99	3-5899-16	静電防止用ドライバ 302ESDS40	1,350	1,500
99	3-5899-17	静電防止用ドライバ 302ESDS55	2,120	2,240
99	3-5899-18	静電防止用ドライバ 302ESDS65	2,340	2,600
99	3-5904-01	静電防止用精密ドライバ273E000.	1,700	1,880

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
99	3-5904-02	静電防止用精密ドライバ 273E00.	1,250	1,380
99	3-5904-03	静電防止用精密ドライバ 273E0.	990	1,100
99	3-5904-04	ESD静電防止用精密ドライバ273E1	1,160	1,290
99	3-5905-01	ESD静電防止用精密ドライバ272E15	1,120	1,240
99	3-5905-02	ESD静電防止用精密ドライバ272E20	970	1,080
99	3-5905-03	ESD静電防止用精密ドライバ272E25	920	1,020
99	3-5905-04	ESD静電防止用精密ドライバ272E30	850	940
99	3-5905-05	ESD静電防止用精密ドライバ272E35	970	1,080
99	3-5905-06	ESD静電防止用精密ドライバ272E40	1,040	1,150



- 大阪本社
- 東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
- つくば営業所 大宮営業所 西東京営業所 静岡営業所 京都営業所
- 神戸営業所 広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

ASTOOL 生産現場向け副資材カタログ2016＞2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
50	3-7346-01	クリーナー APPQO550-SET	82,600	86,900
50	61-9449-63	AJL550S 手押し式 エコスイーパー	20,700	26,500
50	61-9449-64	AJL750S 手押し式 エコスイーパー	25,200	26,700
50	61-9449-65	AJL920S 手押し式 エコスイーパー	56,700	60,000
61	3-5337-01	耐火金庫 119EN88	29,500	32,000
61	3-5337-02	耐火金庫 125EN88	31,300	34,000
68	3-4931-01	OAタップ SK-3S03W	2,260	2,450
68	3-4931-02	OAタップ SK-3S05W	2,730	2,950
68	3-4931-03	OAタップ SK-4S02W	2,490	2,700
68	3-4931-04	OAタップ SK-6S02W	3,030	3,280
68	3-4932-01	OAタップ SK-7T2L02W	2,430	2,630
68	3-4932-02	OAタップ SK-7T3L02W	2,900	3,140
81	3-7221-01	スマートプローブ 905i	9,700	10,200
81	3-7221-02	スマートプローブ 115i	7,500	7,800
81	3-7221-03	スマートプローブ 605i	11,200	11,700
81	3-7221-04	スマートプローブ 405i	13,500	14,100
81	3-7221-05	スマートプローブ 410i	11,200	11,700
81	3-7221-06	スマートプローブ 510i	12,700	13,300
81	3-7221-07	スマートプローブ 549i	9,000	9,400
87	2-9844-11	校正済デジタル台はかり BW-1N-30	91,000	92,000
87	2-9844-12	校正済デジタル台はかり BW-1N-60	95,000	96,000
87	2-9844-13	校正済デジタル台はかりBW-1N-150	111,000	112,100
88	3-6697-01	高性能直流安定化電源 DCP3003	29,000	31,000
88	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	30,000	32,000
95	3-5897-01	マイクロゲージセット SMG001M	433,000	388,000
95	3-5897-02	マイクロゲージセット SMG002M	272,000	242,000
95	3-5897-03	マイクロゲージセット SMG003M	386,000	352,000
95	3-5897-04	マイクロゲージセット SMG004M	307,000	283,000
97	61-6182-55	マグネットベース SB-6C	3,600	3,900
97	61-6182-56	マグネットベース SB-6B	4,400	4,800
97	61-6182-58	マグネットベース SB-80F	6,400	7,000
97	3-7160-01	マグネットベース SB-100G	8,500	9,300
97	61-6182-65	ミニマグネットベース MB-6	10,800	12,000
97	3-7159-01	ミニマグネットベース MB-7	8,200	9,000
99	3-5906-01	絶縁ドライバーセット 320NJ6	8,900	9,900
99	3-5907-01	絶縁プライヤーセット Z9906VP3	15,000	16,800
99	3-5907-02	絶縁プライヤーセット Z9906VPD5	16,000	17,900
100	3-5899-01	静電防止用ドライバ302ESDHK501	7,250	8,060

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
100	3-5899-11	静電防止用ドライバー 311ESDPHO	1,330	1,480
100	3-5899-12	静電防止用ドライバー 311ESDPH1	1,620	1,800
100	3-5899-13	静電防止用ドライバー 311ESDPH2	2,150	2,390
100	3-5899-14	静電防止用ドライバー 302ESDS25	1,040	1,150
100	3-5899-15	静電防止用ドライバー 302ESDS30	1,170	1,300
100	3-5899-16	静電防止用ドライバー 302ESDS40	1,350	1,500
100	3-5899-17	静電防止用ドライバー 302ESDS55	2,120	2,240
100	3-5899-18	静電防止用ドライバー 302ESDS65	2,340	2,600
100	3-5904-01	静電防止用精密ドライバー273E000.	1,700	1,880
100	3-5904-02	静電防止用精密ドライバー 273E00.	1,250	1,380
100	3-5904-03	静電防止用精密ドライバー 273E0.	990	1,100
100	3-5904-04	ESD静電防止用精密ドライバー273E1	1,160	1,290
100	3-5905-01	ESD静電防止用精密ドライバー272E15	1,120	1,240
100	3-5905-02	ESD静電防止用精密ドライバー272E20	970	1,080
100	3-5905-03	ESD静電防止用精密ドライバー272E25	920	1,020
100	3-5905-04	ESD静電防止用精密ドライバー272E30	850	940
100	3-5905-05	ESD静電防止用精密ドライバー272E35	970	1,080
100	3-5905-06	ESD静電防止用精密ドライバー272E40	1,040	1,150
101	3-5913-01	バリ取り工具 NG1003	1,380	1,720
101	3-5913-02	バリ取り工具 NG3003	2,320	2,900
101	3-5913-11	S10ブレード BS1010	2,640	3,300
101	3-5913-12	S100ステンレス用ブレードBS1018	3,120	3,900
101	3-5913-13	S20ブレード BS2010	2,640	3,300
101	3-5913-14	S30ブレード BS3010	2,640	3,300
101	3-5913-15	S35ブレード BS3510	2,640	3,300
101	3-5930-03	セラミック製バリ取り CR6000	2,150	2,680
101	3-5930-04	セラミック製バリ取り CR6100	2,150	2,680
101	3-5930-01	セラミック製バリ取り NC5100	3,950	4,930
101	3-5930-02	セラミック製バリ取り NC5200	3,950	4,930
101	3-5930-11	セラミック製バリ取り CR5500	21,440	26,800
108	61-9450-41	HR-2B 手廻しドラムポンプ	7,800	8,400
108	61-9450-40	HR-25Gガソリン用手廻しドラムポンプ	31,500	42,000
108	3-7201-01	エアブレッシャーポンプ APD-20	63,400	67,200
108	61-9449-73	APD-20N 吐出専用ドラムポンプ	70,400	74,500
108	61-9449-69	APD-20G 吐出専用ドラムポンプ	78,400	83,000
109	61-9449-74	エアバキュームポンプ APDQ-25	62,800	66,500
109	3-7199-01	ドラムポンプ用スタンド D-STAND	23,500	24,700



大阪本社

東京支店

横浜支店

名古屋支店

札幌営業所

仙台営業所

つくば営業所

大宮営業所

西東京営業所

静岡営業所

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

高松営業所

福岡営業所

沖縄営業所

価格改定表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2018

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2018

平成30年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
巻頭11	7-4860-01	温度計付シャワーヘッド	6,500	6,800
巻頭19	7-4858-01	足踏み式バッグホルダー-SHUT40FT	45,000	54,000
巻頭19	7-4858-02	足踏み式バッグホルダー-SHUT70FT	45,000	54,000
巻頭19	7-4859-01	足踏み式バッグホルダー-SHUT40	48,000	59,000
巻頭19	7-4859-02	足踏み式バッグホルダー-SHUT70	48,000	59,000
5	7-2396-01	ケアプラスチック手袋 Lサイズ	620	690
5	7-2396-02	ケアプラスチック手袋 Mサイズ	620	690
5	7-2396-03	ケアプラスチック手袋 Sサイズ	620	690
5	7-2396-04	ケアプラスチック手袋 SSサイズ	620	690
5	7-2396-11	ケアプラスチック手袋 L 1000枚入	5,000	5,500
5	7-2396-12	ケアプラスチック手袋 M 1000枚入	5,000	5,500
5	7-2396-13	ケアプラスチック手袋 S 1000枚入	5,000	5,500
5	7-2396-14	ケアプラスチック手袋 SS 1000枚入	5,000	5,500
5	0-9867-01	プラスチック手袋 パウダー付 L100入	770	950
5	0-9867-02	プラスチック手袋 パウダー付 M100入	770	950
5	0-9867-03	プラスチック手袋 パウダー付 S100入	770	950
5	0-9867-04	プラスチック手袋 パウダー付SS100入	770	950
5	0-9868-01	プラスチック手袋 パウダー無 L100入	850	1,000
5	0-9868-02	プラスチック手袋 パウダー無 M100入	850	1,000
5	0-9868-03	プラスチック手袋 パウダー無 S100入	850	1,000
5	0-9868-04	プラスチック手袋 パウダー無SS100入	850	1,000
5	0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	370	390
5	0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	370	390
5	0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	370	390
10	7-1618-01	肘付き高座椅子 83-884	30,200	33,000
10	7-1618-02	肘付き高座椅子 83-885	30,200	33,000
48	8-1302-01	入れ歯ケース 04221	160	180
48	8-1302-02	入れ歯ケース 04222	160	180
48	8-1302-03	入れ歯ケース 04223	160	180
57	8-9740-01	シャワー車椅子DF-SC7962	19,800	20,700
74	8-1257-01	移乗用ボード EZ-100	47,000	53,500
74	8-1257-02	移乗用ボード EZ-200	37,000	42,000
74	8-1257-03	移乗用ボード EZ-250	22,500	25,500
75	7-1305-01	移乗ボードEZ-510	13,000	14,800
83	8-1218-01	ナビアイスバッグ ブルー S	1,150	1,400
83	8-1218-02	ナビアイスバッグ ブルー M	1,250	1,500
83	8-1218-03	ナビアイスバッグ ブルー L	1,650	1,900
83	8-1218-04	ナビアイスバッグ ピンク S	1,150	1,400
83	8-1218-05	ナビアイスバッグ ピンク M	1,250	1,500
83	8-1218-06	ナビアイスバッグ ピンク L	1,650	1,900
83	8-1218-07	ナビアイスバッグ バッグホルダー	1,450	1,700
84	8-2598-03	プロシエアやわらか保冷枕ミニミニ	580	630
85	8-1217-01	ナビホット&クールバック スタンダード	1,560	1,800
85	8-1217-02	ナビホット&クールバック ハーフ	880	1,000
85	8-1217-04	ナビホット&クールバック ネック	2,300	2,700
85	8-1217-05	ナビホット&クールバック ショルダー	2,600	3,000
85	0-8113-01	湯たんぼ 赤	1,900	2,020
116	8-2503-01	車いす BAL-1-W4	45,500	49,000
116	8-2503-02	車いす BAL-1-A-2	45,500	49,000
125	8-2239-01	車いすクッション SP414106-16	3,300	3,900
134	61-7364-25	デクパック パーソナル	56,000	59,000
134	61-7364-26	デクパック M. P.	69,000	75,000
134	61-7364-27	デクパック シニア 90cm	70,000	84,000
134	61-7364-28	デクパック シニア 1.2m	81,000	93,000
134	61-7364-29	デクパック シニア 1.35m	85,000	96,000
134	61-7364-30	デクパック シニア 1.65m	102,000	126,000
134	61-7364-31	デクパック シニア 1.85m	113,000	155,000
134	61-7364-32	デクパック シニア 2.0m	120,000	168,000
139	0-8087-01	コンパクトウォーカー 4060AB	9,700	11,100
148	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	170	200
148	0-8064-01	Fグリップステッキ PW255	2,900	3,300
148	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	170	200
148	0-4405-02	ステッキ 222	4,000	4,600
150	0-5814-03	カラーステッキ 570 ブラウン	3,500	3,800
150	0-5814-04	カラーステッキ 570 ブラック	3,500	3,800
151	0-8135-01	ステッキストラップPW-STRAP BK	320	430
151	0-8135-02	ステッキストラップPW-STRAP BR	320	430
152	0-1405-05	交換用先端ゴム 50012GR 灰	140	170
152	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	250	300
152	0-1405-06	交換用先端ゴム 50015GR 灰	140	170
152	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	140	170
152	8-1219-01	4点杖 PW-101-AL-SI	4,850	5,900
152	8-1219-02	4点杖 PW-101-AL-BK	4,850	5,900
152	8-1219-03	4点杖 PW-101-AL-BR	4,850	5,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
152	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	140	170
153	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	140	160
153	8-7563-02	ユーロロフトランドクラッチ86051黒	4,900	3,600
153	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	170	200
153	0-8061-01	ロフトランドクラッチ 115F-R	4,500	4,900
153	0-8061-11	ロフトランド杖用ゴムPW115-TIP	260	400
154	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	170	200
154	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	170	200
154	0-1405-05	交換用先端ゴム 50012GR 灰	140	170
154	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	250	300
154	0-1405-06	交換用先端ゴム 50015GR 灰	140	170
154	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	140	170
154	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	140	160
175	0-667-01	折りたたみ便器椅子 8700 手摺付き	20,500	23,000
175	0-663-12	8500、8600、8700用便座	6,300	7,200
175	0-663-13	便器椅子用バケツ	1,150	1,350
175	0-663-01	デラックスアルミ製便器椅子 8500	21,500	24,500
175	0-663-12	8500、8600、8700用便座	6,300	7,200
175	0-663-13	便器椅子用バケツ	1,150	1,350
191	7-2146-03	ダストボックス 20L	4,200	2,410
217	8-1260-01	車椅子用離床センサー PA-CHAIR	15,000	17,000
248	0-4387-01	駆血帯(ドイツ製) 500140 ブルー	1,900	1,980
248	0-4387-02	駆血帯(ドイツ製) 500130 ピンク	1,900	1,980
249	8-8289-01	スタンドSAP2-H PINK	18,800	21,400
249	8-8289-02	スタンドSAP2-H BLUE	18,800	21,400
249	8-8290-01	スタンドSAP4-H PINK	19,800	22,500
249	8-8290-02	スタンドSAP4-H BLUE	19,800	22,500
249	8-8296-01	グリップ大タイプLHD-P	4,500	5,200
249	8-8296-02	グリップ大タイプLHD-B	4,500	5,200
278	8-7558-01	イルリガードル台アルミ51046	9,800	7,100
282	8-5709-01	ナースウオッチ GT265	1,480	1,580
282	8-5709-02	ナースウオッチ GT266	1,480	1,580
282	8-5709-03	ナースウオッチ GT267	1,480	1,580
282	8-5709-04	ナースウオッチ GT401	1,480	1,580
282	8-5709-05	ナースウオッチ GT402	1,480	1,580
282	8-5709-06	ナースウオッチ GT403	1,480	1,580
285	2-8029-01	ラウンドチェアDX GS010-VBK	10,600	11,000
285	2-8029-02	ラウンドチェアDX GS010-VBL	10,600	11,000
285	2-8029-03	ラウンドチェアDX GS010-VPI	10,600	11,000
285	2-8029-04	ラウンドチェアDX GS010-VWH	10,600	11,000
285	8-8221-01	ナビチェア II NVC II-SP	28,000	29,000
285	8-8221-02	ナビチェア II NVC II-SBL	28,000	29,000
285	8-8221-03	ナビチェア II NVC II-SV	28,000	29,000
285	8-8221-04	ナビチェア II NVC II-SRP	31,000	32,000
285	8-8221-05	ナビチェア II NVC II-SRBL	31,000	32,000
285	8-8221-06	ナビチェア II NVC II-SRV	31,000	32,000
286	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,000	9,500
286	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,000	9,500
286	2-9639-01	丸いすCU-542-A	2,800	3,000
286	2-9639-02	丸いすCU-541-A	3,000	3,200
286	0-8055-03	ナビスツールCH-S142-B ピンク	13,600	14,500
286	0-8055-04	ナビスツールCH-S142-B ブルー	13,600	14,500
286	0-8055-01	ナビスツール CH-S142 ピンク	13,300	14,000
286	0-8055-02	ナビスツール CH-S142 ブルー	13,300	14,000
287	0-6482-01	丸カスト φ90×75	3,400	4,200
287	0-6482-02	丸カスト φ120×90	3,500	4,400
287	0-6482-03	丸カスト φ150×105	3,800	4,600
287	0-467-01	丸カスト 18 φ180×120	3,800	4,800
287	0-6482-04	丸カスト 21	6,900	8,400
287	0-6482-05	丸カスト 24	7,000	8,800
287	0-467-02	丸カスト 27 φ270×180	7,100	9,100
295	8-2459-11	ユーティリティカート仕切板セット	2,400	2,800
317	8-4801-01	エクササイズマットH-8085	8,600	9,000
317	8-7841-01	エクササイズマット H-9285	4,600	4,900
318	8-8089-01	ソフトアングルリスト500 H-8395	2,700	2,600
320	7-1972-01	フロアバスケット B-6214	16,800	16,900
320	7-1972-02	フロアバスケット B-2033B	8,500	8,600
320	7-1972-03	フロアバスケット B-2033R	8,500	8,600
320	7-1972-04	フロアバスケット B-2033W	8,500	8,600
320	7-1972-05	フロアバスケット B-2033Y	8,500	8,600
321	7-1974-01	ターゲットプレイシート B-3597A	6,000	6,180
321	7-1974-02	ターゲットプレイシート B-3597B	6,000	6,180
321	7-1974-03	ターゲットプレイシート B-3597C	6,000	6,180
321	7-1974-04	ターゲットプレイシート B-3597D	6,000	6,180

アズワン株式会社

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

防災・防犯対策用品パンフレット2017

平成30年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
34	3-7715-01	災害用工具セット EA999ZZ	89,200	109,000
53	3-7110-01	機能付LEDライト TF3009HD	28,000	32,000

 **アズワン株式会社**

- 大阪本社
東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
つくば営業所 大宮営業所 西東京営業所 静岡営業所 京都営業所
神戸営業所 広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所