

ぜひこの機会に
お買い求めを!!

新年度応援 キャンペーン!

アズワンがおすすめする必需品や
消耗品をセール価格でご提供!

2014年
4月1日(火)~
6月30日(月)
受注分まで

保護安全
用品



p.01-02

花粉症
対策



p.03

熱中症
対策



p.03

梅雨
対策



p.04

食中毒
対策



p.04

計測
機器




p.05-09

保存
容器



p.09

気体
計測



p.10

チューブ・吸収材・ハンドタオル



p.10

汎用機器
(研究用・産業用)



p.11-12

培養・分析用品



p.13-14

タイマー・台車



p.15

保護安全用品

フレキシブルバネ蝶番テンブル。
JIS小型安全めがね

研究機器2013
P.1666掲載



SALE 20% OFF

¥2,640(税抜)

セールコード	型番	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5345-11-30	YS-380	34	¥3,300	▶ ¥2,640

●材質:フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)(表面硬化・防曇加工)

有機溶剤を使用する作業に。

研究機器2013
P.1665掲載



SALE 20% OFF

有機溶剤対応
メガネ ¥1,920(税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6216-01-30	YS-70	¥2,400	▶ ¥1,920

●材質:フレーム・レンズ/ポリアミド(ハードコート加工)

安全メガネ

¥700(税抜)

SALE 20% OFF

研究機器2013
P.1667掲載



ミラーコーティングレンズにより
目の疲れを軽減します。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1346-01-30	SS-2793M/AF	¥880	▶ ¥700

●材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)防曇加工、フレーム/PC(ポリカーボネート)

オートクレーブ対応ゴーグル

研究機器2013
P.1672掲載



SALE 20% OFF

¥4,400(税抜)

●121℃・20分の滅菌処理が可能です。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5601-21-30	No.930	¥5,500	▶ ¥4,400

●材質:フレーム/ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
●めがね・マスク併用可

防曇加工を施しています。

研究機器2013
P.1671掲載



SALE 20% OFF

保護メガネ
¥1,480(税抜)

●浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5021-01-30	SP-17F	¥1,850	▶ ¥1,480

●材質:本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、アイピース/セルロースアセテート
●めがね併用可

アズラボ白衣

■女性用

研究機器2013
P.1724掲載

¥2,800(税抜)

SALE 20% OFF

セールコード	型番	仕様	サイズ(単位:cm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3281-01-30	AL-FS	シングル	S(胸囲:100 着丈:95 肩幅:39 袖丈55)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3281-02-30			M(胸囲:104 着丈:100 肩幅:40 袖丈55)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3281-03-30			L(胸囲:108 着丈:105 肩幅:41 袖丈57)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3281-04-30			LL(胸囲:115 着丈:110 肩幅:42 袖丈59)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3282-01-30	AL-FW	ダブル	S(胸囲:100 着丈:95 肩幅:39 袖丈55)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3282-02-30			M(胸囲:104 着丈:100 肩幅:40 袖丈55)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3282-03-30			L(胸囲:108 着丈:105 肩幅:41 袖丈57)	¥3,500	▶ ¥2,800
1-3282-04-30			LL(胸囲:115 着丈:110 肩幅:42 袖丈59)	¥3,500	▶ ¥2,800

■男性用

研究機器2013
P.1724掲載

¥2,900(税抜)

SALE 20% OFF

セールコード	型番	仕様	サイズ(単位:cm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3283-01-30	AL-MS	シングル	S(胸囲:109 着丈:100 肩幅:42 袖丈55)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3283-02-30			M(胸囲:114 着丈:105 肩幅:44 袖丈56)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3283-03-30			L(胸囲:119 着丈:110 肩幅:46 袖丈58)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3283-04-30			LL(胸囲:124 着丈:115 肩幅:47 袖丈60)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3284-01-30	AL-MW	ダブル	S(胸囲:109 着丈:100 肩幅:42 袖丈55)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3284-02-30			M(胸囲:114 着丈:105 肩幅:44 袖丈56)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3284-03-30			L(胸囲:119 着丈:110 肩幅:46 袖丈58)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3284-04-30			LL(胸囲:124 着丈:115 肩幅:47 袖丈60)	¥3,600	▶ ¥2,900
1-3284-05-30			3L(胸囲:134 着丈:110 肩幅:49 袖丈58)	¥3,600	▶ ¥2,900



シングル

ダブル

●洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。

●素材:ポリエステル65%綿35% ●袖口も入

長袖予防衣


¥1,740(税抜)

SALE 20% OFF

●素材は丈夫な双糸を使用しています。

セールコード	型番	色	サイズ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-6756-01-30	3003	ホワイト	M(着丈:104 前幅:54 袖丈45)	¥2,180	▶ ¥1,740
0-6756-02-30			L(着丈:106 前幅:58 袖丈48)	¥2,180	▶ ¥1,740
0-6756-03-30			LL(着丈:106 前幅:60 袖丈48)	¥2,180	▶ ¥1,740
0-6757-01-30	3003	ピンク	M(着丈:104 前幅:54 袖丈45)	¥2,180	▶ ¥1,740
0-6757-02-30			L(着丈:106 前幅:58 袖丈48)	¥2,180	▶ ¥1,740
0-6757-03-30			LL(着丈:106 前幅:60 袖丈48)	¥2,180	▶ ¥1,740

●素材:ポリエステル85%綿15% ●防汚加工 ●脇ポケット内にベン差しポケット有り



○ ホワイト ○ ピンク



アズピュア クリーンスーツ

¥3,600 (税抜)

SALE 20% OFF

●袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。

セールコード	型番	色	サイズ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2311-01-30	21211SW	白	S	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2311-02-30			M	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2311-03-30			L	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2311-04-30			2L	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2311-05-30			3L	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2314-01-30	21211SB	青	S	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2314-02-30			M	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2314-03-30			L	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2314-04-30			2L	¥4,500	▶ ¥3,600
1-2314-05-30			3L	¥4,500	▶ ¥3,600

※フードマスク手袋靴は別売です。
●材質:導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) ●表面抵抗値:10⁶~⁹Ω/□
●袖口:裾ゴム入り ●クラス100対応



アズセーフBWF つなぎ服

¥700~ (税抜)

SALE 20% OFF

研究機器2013 P.1726掲載



クリーンガード® CXつなぎ服

¥840 (税抜)

SALE 20% OFF

研究機器2013 P.1727掲載

セールコード	型番	サイズ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-8017-02-30	68210	L	¥1,060	▶ ¥840
6-8017-03-30	68220	LL	¥1,060	▶ ¥840
6-8017-04-30	68230	3L	¥1,060	▶ ¥840

●素材:PP(ポリプロピレン)100%(SMS製法)

●PPスパンボンド製不織布にPP+PE混成フィルムをラミネートしたBWF(Breathable Waterproof Fabric)製防護服です。

セールコード	サイズ	適用身長(cm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9356-02-30	L	約170~188	1枚入	¥880	▶ ¥700
1-9356-03-30	XL	約176~194	1枚入	¥880	▶ ¥700
1-9356-52-30	L	約170~188	1ケース(25枚入)	¥19,800	▶ ¥15,800
1-9356-53-30	XL	約176~194	1ケース(25枚入)	¥19,800	▶ ¥15,800



ファクトギア手袋

■ラテックスタイプ (パウダーフリー)

¥880 (税抜)

SALE 20% OFF

セールコード	サイズ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-1612-01-30	L	¥1,100	▶ ¥880
2-1612-02-30	M	¥1,100	▶ ¥880
2-1612-03-30	S	¥1,100	▶ ¥880

●入数:1箱(100枚入) ●指先エンボス加工 ●左右兼用



■ニトリルゴムタイプ (パウダーフリー)

¥960 (税抜)

SALE 20% OFF

セールコード	サイズ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-1616-01-30	L	¥1,200	▶ ¥960
2-1616-02-30	M	¥1,200	▶ ¥960
2-1616-03-30	S	¥1,200	▶ ¥960

●入数:1箱(100枚入) ●指先エンボス加工 ●左右兼用

甲部がメリヤスで通気性に優れています。

床革手袋

¥1,520 (税抜)

SALE 20% OFF

●耐摩耗性・耐久性・通気性に優れています。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3369-11-30	AT200	¥1,900	▶ ¥1,520

●入数:10袋(10双入) ●材質:牛床革、甲部/メリヤス、手首部/ゴム ●全長:235mm ●フリーサイズ



見逃しがちな足元の静電気をブロック!

アズピュアベルタシューズ

¥1,580 (税抜)

SALE 20% OFF

●通気性・クッション性に優れています。
●静電気対策エリアでの使用に適しています。

セールコード	サイズ(cm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4812-*	22.0~30.0	¥1,980	▶ ¥1,580

●材質:ソール/PU(ポリウレタン)、アッパー/人工皮革



アズピュアベルタスリッパ

¥1,440 (税抜)

SALE 20% OFF

●通気性・クッション性に優れています。
●静電気対策エリアでの来客用、また事務員の方に適しています。
●PU(ポリウレタン)靴底で、耐久性に優れています。

セールコード	サイズ(cm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4815-*	SS(23.0)~3L(28.0)	¥1,800	▶ ¥1,440

●材質:PU(ポリウレタン)

リストストラップ

コロナ放電を利用し、
静電気を除去します。

■コードレスタイプ

¥1,260~ (税抜)

SALE 30% OFF

研究機器2013 P.1893掲載

セールコード	バンド材質	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5248-01-30	ゴム(導電繊維入)	1個	¥1,800	▶ ¥1,260
1-4266-51-30		1袋(5個)	¥6,900	▶ ¥4,830
1-5250-01-30	シリコンラバー	1個	¥1,800	▶ ¥1,260
1-4268-51-30		1袋(5個)	¥7,250	▶ ¥5,050
1-5249-01-30	ステンレス	1個	¥3,000	▶ ¥2,100

●サイズ:28x40x14mm

■コード付きタイプ

¥630 (税抜)

SALE 30% OFF

研究機器2013 P.1893掲載

●コード付きのリストストラップです。
●グラウンドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

セールコード	バンド材質	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5259-01-30	ゴム(導電繊維入)	¥900	▶ ¥630

●サイズ:25x31x8mm ●コード長約1.8m

■両用タイプ

●コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
●コロナ放電を利用し静電気を除去します。



研究機器2013 P.1894掲載

SALE 30% OFF

¥1,890 (税抜)

セールコード	バンド材質	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5251-01-30	ゴム(導電繊維入)	¥2,700	▶ ¥1,890
1-5252-01-30	ステンレス	¥3,500	▶ ¥2,450

●サイズ:28x40x14mm ●コード長約1.8m

花粉症対策



3plyフィットマスク

¥600(税抜)

研究機器2013 P.1647掲載

SALE 20% OFF

●FM-301PIは、PP(ポリプロピレン)製ノーズクリップのため分別廃棄が不要です。

セールコード	型番	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6115-01-30	FM-301	1箱(50枚入)	¥750	▶ ¥600
1-6115-02-30	FM-301P		¥800	▶ ¥600

●材質:PP(ポリプロピレン)、ノーズクリップ/スチール(FM301)、PP(ポリプロピレン)(FM301P) ●サイズ:175×90mm

紫外線カット率
99%以上



スカッシー®フレックス

¥2,240(税抜)

SALE 20% OFF

●フレーム上部・側面カバーの隙間が少なく、チリ・ホコリ・花粉の侵入を最小限に抑えます。

セールコード	型番	サイズ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8781-21-30	8846-01	SS	¥2,800	▶ ¥2,240
8-8781-22-30	8847-01	S	¥2,800	▶ ¥2,240
8-8781-23-30	8848-01	M	¥2,800	▶ ¥2,240
8-8781-24-30	8849-01	L	¥2,800	▶ ¥2,240

●材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム:テンブル/TR90



適用床面積
~12畳

空気清浄機

¥8,000(税抜)

SALE 20% OFF

研究機器2013 P.1537掲載

●HEPAフィルターにより、0.3μmの塵・ホコリ・カビ・花粉等を99.97%除去します。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6307-11-30	AC-4238W	410×140×430	¥10,000	▶ ¥8,000
1-6307-02	AC-FT06	交換用HEPA集塵フィルター 脱臭フィルターセット	¥4,000	▶ -

●重量:約4.0kg ●静音モード・3時間タイマー付き

熱中症対策

デジタル熱中症計

¥3,600(税抜)

研究機器2013 P.425掲載

SALE 20% OFF

●WBGT指数・温度・湿度のアラーム設定が可能です。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1936-01-30	HI-300	¥4,500	▶ ¥3,600

●測定精度:温度/±1℃(0~40℃)、±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~70%RH)、±10%RH(その他)、時計/±60秒
●測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/20~90%RH



見やすい大型表示

熱中症指数モニター

¥7,200(税抜)

研究機器2013 P.425掲載

SALE 20% OFF

●WBGT指数、気温、相対湿度のアラーム設定ができ、ブザー音とLEDランプ(赤色)でお知らせします。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9293-02-30	AD-5693	¥9,000	▶ ¥7,200

●WBGT指数・気温(TA)/相対湿度(RH):0~55℃/20~90%
●最小表示:0.1℃/0.1%RH



冷却シート

¥380(税抜)

SALE 20% OFF

●急な発熱時などに、おでこ・ほっぺ・ほてった肌など冷やしたい部位にお使いください。

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3570-11-30	K-2165	ミントの香り(微香性)	¥480	▶ ¥380
8-3570-12-30	K-2167	無香	¥480	▶ ¥380

●サイズ:約50×120mm ●入数:1箱(2枚×6袋)
●成分:パラベン・ゼラチン・エト酸ナトリウム水和物等



K-2165

K-2167



ネックール

¥600(税抜)

SALE 20% OFF

●ジェル袋は4分割ですので、氷結した状態でも首にフィットします。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-7658-11-30	HRN-48B	¥750	▶ ¥600

●材質:ジェル袋/水・高分子吸水樹脂PE(ポリエチレン)、カバー/綿ポリエステル
●カバー洗濯可

熱中症予防対策に活用していただけます。

研究機器2013 P.426掲載

熱中症指数モニター

¥23,200(税抜)

SALE 20% OFF

●コンパクトで持ち運びやすく、また、カメラ用三脚で自立設置ができます。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9293-01-30	AD-5695	¥29,000	▶ ¥23,200

●アラーム設定範囲:20.0~37.2℃
●サイズ:48.7×278×29.4mm



熱中症・かぜチェッカー

¥1,580(税抜)

SALE 20% OFF

●周囲の温湿度から算出した熱中症・かぜの警戒度を、LEDランプとブザーでお知らせします。

セールコード	型番	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4727-01-30	HV-600P	ピンク	¥1,980	▶ ¥1,580
8-4727-02-30	HV-600W	ホワイト	¥1,980	▶ ¥1,580

●表示:温度・湿度・熱中症/かぜの警戒度(4段階)
●測定範囲:温度/0~+50℃、湿度/20~90%RH



ソフトクールン (保冷枕)

¥700~(税抜)

SALE 20% OFF

●額・頸部・腋下などの局部クーリングに適しています。

セールコード	品名	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-3696-01-30	レギュラー	340×190×25	1個入	¥1,600	▶ ¥1,280
0-1614-01-30	ミニ	160×80	2個入	¥880	▶ ¥700

●材質:本体/外装)ポリオレフィン系フィルム(POフィルム)(レギュラー)、ナイロン・PE(ポリエチレン)フィルム(ミニ)、(内容物)増粘剤・エタノール

ONE DAY COOL (吸熱放熱剤)

¥7,520(税抜)

SALE 20% OFF

●シャツや下着などの衣服に吹きつけるだけで、こもった熱を吸収・放熱し、体感温度を下げます。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3817-01-30	吸熱放熱剤3.7ℓ入	¥9,400	▶ ¥7,520
1-3792-01	スプレー容器500ml用	¥580	▶ -

●成分:水、吸熱・放熱剤、添着剤、エタノール、メントール、安定剤
●使用量目安:1000~1300人



梅雨対策

ドライボックス (キャパティ)

¥1,920~(税抜)

研究機器2013
P.610掲載

SALE 20% OFF

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9192-01-30	DB-8LN	212×334×205	155×260×170	¥2,400	▶ ¥1,920
1-9192-02-30	DB-11LN	306×486×138	251×403×100	¥3,240	▶ ¥2,590
1-9192-03-30	DB-27LN	306×486×270	250×410×235	¥3,820	▶ ¥3,050

●同一サイズで積み重ねが可能です。

最大吸湿量は
シリカゲル・ゼオライトの3~6倍!

ニッソードライ

¥2,800(税抜)

研究機器2013
P.614掲載

SALE 20% OFF

●最大吸湿量が自重の200%です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3122-01-30	M-50FR	115×138	1ケース(10個入)	¥3,500	▶ ¥2,800



圧倒的人気! 防湿保管の定番。

デシケーター

¥12,800~(税抜)

研究機器2013
P.607掲載

SALE 20% OFF

●フタは成型により形が均一で、気密性に優れています。

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-001-01-30	LH	300×345×525	285×275×485	¥16,000	▶ ¥12,800
1-007-01-30	LL	500×345×335	485×275×285	¥19,500	▶ ¥15,600

●棚板耐荷重:約2kg/枚 ●耐荷重:10kg



成形真空デシケーター

¥50,400~(税抜)

研究機器2013
P.639掲載

SALE 20% OFF

●PC(ポリカーボネート)一体成型の強靭な真空デシケーターです。
●MVD300は本体を2段に重ねての使用も可能です。

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5811-01-30	MVD-300	360×390×385	308×310×308	¥83,500	▶ ¥66,800
1-6158-01-30	MVD-100	300×287×325	250×210×250	¥63,000	▶ ¥50,400

●許容真空度:1 Torr(約133Pa) ●容量:MVD300/最大32L、MVD100/最大13L



真空到達度-75kPa

コンパクト ドライアスピレーター

¥28,000(税抜)

研究機器2013
P.1408掲載

SALE 20% OFF

●真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7838-11-30	DAS-01	268×107×295	¥35,200	▶ ¥28,000

※サイズは突起部を除いた寸法です。
●排気速度:8ℓ/min(50Hz)、9.6ℓ/min(60Hz)



食中毒対策

NEW

いつでもどこでも衛生検査。 ATPふき取り検査システム (今だけルシパックPen40付属)

¥99,800(税抜)

●ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)
2-8524-11-30	60486	PD-30本体+ルシパックPen40/40本入(20本/袋×2袋)	¥99,800

●測定時間:10秒 ●機能:温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示 ●データ出力:RLU
●データメモリ:2000データ



手洗い当番® ノータッチタイマー

¥2,000(税抜)

研究機器2013
P.1412掲載

SALE 20% OFF

●非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。

セールコード	型番	設定時間	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8966-01-30	TM-27	5~90秒(5秒間隔)	¥2,500	▶ ¥2,000



測定範囲
-50~+350℃

ペン型K熱電対 防水温度計

¥3,600(税抜)

研究機器2013
P.270掲載

SALE 20% OFF

●ワンボタン式で操作が容易です。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3257-01-30	CT-500WP	¥4,500	▶ ¥3,600

●分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃
●精度:±0.8%または±0.8℃のどちらか大きい方 ●サンプリング:1回/秒



測定範囲
-50~+150℃

食品用デジタル温度計

¥2,600(税抜)

研究機器2013
P.271掲載

SALE 25% OFF

●突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。
●上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)が可能です。
●データを固定するホールド機能付きです。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-8821-01-30	TM-150	¥3,500	▶ ¥2,600

●分解能:0.1℃ ●測定精度:±1℃(-20~+100℃) ●センサー:サーミスタ
●サンプリング:1回/秒(固定) ●アラーム設定:1℃単位で設定可能



測定範囲
-40~+50℃

ボタン型クールメモリー

¥9,360~(税抜)

SALE 20% OFF

●HACCP管理・流通のトレーサビリティをサポートします。
●記録されたデータはパソコンで用意に管理・保存・グラフ表示等が可能です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-8611-21-30	SEC-CD16TB(本体)	17.4×5.9	¥11,700	▶ ¥9,360
1-8611-22-30	SEC-CD18TB(本体)		¥25,000	▶ ¥20,000
1-8611-23-30	SEC-CD185RW(専用リーダー)	108×25×7	¥48,000	▶ ¥38,400

●分解能:SEC-CD16TB/0.5℃、SEC-CD18TB/0.1・0.5℃(選択可)
●精度:CD16TB/±1℃(-20~50℃)±2℃(-40~20℃)、CD18TB/±0.5℃(-10~50℃)±1.5℃(-40~10℃)
●表示:動作状態・温度履歴グラフ・簡易メモ ●機能:測定開始設定・データ読み出し・データ解析 ●インターフェース:USB1.1(USB2.0互換)



専用リーダー

計測機器

測定範囲
-200~1372℃



エクスポケット熱電対温度計 (センサー別売)

研究機器2013
P.254掲載

¥9,400~ (税抜) **SALE 35% OFF**

●センサー入力端子2点式です(TM-201)。 ●偏差表示機能付きです(TM-201)。

セールコード	型番	入力数	分解能(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3362-01-30	TM-200	1ch	0.1	¥14,500	▶ ¥9,400
2-3362-02-30	TM-201	2ch		¥16,500	▶ ¥10,700

●測定精度:±0.1%rdg+1℃

測定範囲
-50~1300℃



デジタル温度計 (センサー別売)

研究機器2013
P.253掲載

¥9,280~ (税抜) **SALE 20% OFF**

セールコード	型番	入力数	分解能(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5812-01-30	TM-300	1	0.1/1(切り替え式)	¥11,600	▶ ¥9,280
1-5812-02-30	TM-301	2	0.1/1(切り替え式)	¥13,000	▶ ¥10,400

●センサータイプ:K熱電対 ●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示

測定範囲
-50~1300℃



デジタル温度計 (センサー別売)

研究機器2013
P.255掲載

¥12,750~ (税抜) **SALE 25% OFF**

●測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。

セールコード	型番	分解能(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5455-02-30	IT-2000	0.1/1(スイッチで選択)	¥17,000	▶ ¥12,750

●センサータイプ:K熱電対 ●測定精度:±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃



センサプローブ

研究機器2013
P.258掲載

¥5,100~ (税抜) **SALE 25% OFF**

●持手材質:IKタイプ/樹脂、IK-Sタイプ/ステンレス、IK-iタイプ/インコネル ●コード長:1m

セールコード	型番	用途	測定範囲(℃)	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5522-01-30	IK-300	液体温度測定用	-40~+300	φ3.2×150	¥6,900	▶ ¥5,100
1-5522-02-30	IK-300S			φ3.2×155	¥8,000	▶ ¥6,000
1-5522-03-30	IK-800			φ3.2×150	¥9,900	▶ ¥7,400
1-5522-04-30	IK-700	液体温度測定用-狭小タイプ	-40~+700	φ1.0×306	¥9,900	▶ ¥7,400
1-5522-05-30	IK-500	表面温度測定用	-40~+500	φ15×106	¥19,000	▶ ¥14,250
1-5522-06-30	IK-1000			φ28×393.5	¥29,800	▶ ¥22,350
1-5522-17-30	IK-1200i			φ8 ×500	¥18,000	▶ ¥13,500

4チャンネル 温度計 (センサー別売)

研究機器2013
P.260掲載

¥24,000~ (税抜) **SALE 25% OFF**

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2876-01-30	CT-05SD	本体	¥32,000	▶ ¥24,000

●測定範囲:K熱電対/-100.0~+1300℃、Pt100Ω/-199.9~+850.0℃

測定範囲
-50~300℃

研究機器2013
P.271掲載

防滴デジタル 温度計

¥4,400 (税抜) **SALE 25% OFF**

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-6328-01-30	CT-283WR	¥5,980	▶ ¥4,400

●測定精度:±1℃/-10~+100℃
●機能:MAX/MINメモリ表示・Hi/Loアラーム設定・ホールド機能

測定範囲
-50~300℃

防滴型 温度計

研究機器2013
P.272掲載

¥5,250 (税抜) **SALE 25% OFF**

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5509-01-30	CT-280WR	¥7,000	▶ ¥5,250

●センサータイプ:サーミスタ
●表示分解能:-50~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃

測定範囲
-40~250℃

防水デジタル温度計

¥10,360 (税抜) **SALE 30% OFF**

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3799-01-30	WT-100	70×40×175	¥14,800	▶ ¥10,360

●分解能:0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) ●センサー:サーミスタ
●防水保護等級:本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)

測定範囲
-50~200℃

白金デジタル温度計

研究機器2013
P.257掲載

SALE 30% OFF

¥23,000 (税抜)

セールコード	型番	分解能(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5815-01-30	TM-305	0.1	¥33,000	▶ ¥23,000

●センサータイプ:白金測温抵抗体(Pt100Ω) ●測定精度:±0.5℃

測定範囲
-50~250℃

デジタル温度モジュール

研究機器2013
P.273掲載

SALE 30% OFF

¥2,800 (税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5082-01-30	TX-120	¥4,000	▶ ¥2,800

●分解能:-19.9~+199.9℃/0.1℃,その他/1℃
●精度:-30~-10℃/±2℃,-10~+100℃/±1℃,100~200℃/±2℃,200~250℃/±5℃

測定範囲
-10~220℃

ペンサーモ

研究機器2013
P.269掲載

SALE 25% OFF

¥2,200 (税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-7948-01-30	CT-410WR	¥2,980	▶ ¥2,200

●分解能:-10.0~+199.9℃/0.1℃,200~220℃/1℃
●精度:-10~+120℃/±1℃,121~180℃/±2℃,181~220℃/±3℃

測定範囲
-10~220℃

防滴型ペンタイプ温度計

研究機器2013
P.270掲載

SALE 25% OFF

¥3,700 (税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5637-11-30	CT-422WR	¥4,980	▶ ¥3,700

●測定データの最大値・最小値のメモリ機能付きです。
●測定精度:-10~+120℃/±1℃,+121~+180℃/±2℃,+181~+220℃/±3℃
●分解能:0.1℃(-10~+199.9℃)/1℃(200~220℃)

測定範囲
-30~550℃

携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ。

エクスポケット放射温度計

研究機器2013
P.262掲載

SALE 35% OFF

¥7,900 (税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3363-01-30	IT-210	¥12,200	▶ ¥7,900

●レーザーマーカー付きで、迅速で効率良く測定できます。

●測定波長:6~14μm ●スポット比(距離:測定視野):6:1 ●分解能:±2℃
●サンプリング:2回/秒 ●放射率:0.1~1.0で可変 ●レーザーマーカー付き

測定範囲
-20~+550(放射温度計)
-200~+1372(熱電対)

熱電対兼用型放射温度計

(センサー別売)

研究機器2013
P.263掲載

SALE 20% OFF

¥14,560 (税抜)

セールコード	型番	測定範囲(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5814-01-30	IT-314	-20~+550(放射温度計) -200~+1372(熱電対)	¥18,200	▶ ¥14,560

●表面温度測定と接触による内部温度測定が1台でできます。
●レーザーマーカー付きで、迅速で効率良く測定できます。

<放射温度計仕様>
●放射率設定:0.10~1.00で可変(0.01ステップ) ●測定エリアサイズ:500mmでφ50mm ●分解能:0.5℃
<熱電対温度計仕様>
●測定精度:-50~1372℃/±(0.1%rdg+1℃),その他/±(0.1%rdg+0.2℃)

測定範囲
-35~630℃

赤外線放射温度計

研究機器2013
P.264掲載

SALE 20% OFF

¥6,960 (税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9998-01-30	AS633	¥8,700	▶ ¥6,960

●測定ポイントがひと目でわかる1点レーザーマーカー付きです。

●放射率:0.30-0.70-0.95 ●距離係数D:S=12:1 ●応答時間:0.5秒
●分解能:0.1℃ ●機能:最大/最小/平均値表示/℃/F切り替え/バックライト ●メモリ:10データ

測定範囲
-60~550℃

防水放射温度計

研究機器2013
P.265掲載

SALE 25% OFF

¥9,600 (税抜)

セールコード	型番	分解能(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2530-01-30	IR-310WP	-9.9~+199.9/0.1,その他/1	¥12,800	▶ ¥9,600

●測定エリアサイズ:12:1 ●照準:レーザーマーカー ●放射率:0.10~1.00で可変(0.01ステップ)

測定範囲(非接触/接触)(℃)
-60~+760/-64~+1400

放射温度計

研究機器2013
P.265掲載

SALE 25% OFF

¥14,100 (税抜)

セールコード	型番	測定範囲(非接触/接触)(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7668-01-30	IR-302	-60~+760/-64~+1400	¥18,900	▶ ¥14,100

●接触式で使用する際は、別売りセンサーが必要です。お問い合わせください。
●分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃,その他/1℃

計測機器

赤外線サーモグラフィ

SALE 28% OFF

研究機器2013
P.267掲載



¥99,000 (税抜)

- 40cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用できます。
- FLIR i7は最大/最低温度エリア・上/下アインサム機能付きですので、体表面温度モニタリング等にも使用可能です。

セールコード	型番	解像度	視野角	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3338-01-30	FLIR i7	60×60	12.5°×12.5°	¥140,000	▶ ¥99,000

●最小焦点距離:40cm ●温度測定:-20~+250℃ ●防塵・防水:IP43 (IEC60529)

NEW



FLIR E4はスーパーファインコントラスト(MSX)機能を搭載し、鮮明な画像を実現!



赤外線サーモグラフィ

¥140,000~ (税抜)

- デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。

セールコード	型番	解像度	分解能(℃)	価格(税抜)
2-8605-01-30	E4	80×60	0.15	¥140,000
2-8605-02-30	E5	120×90	0.1	¥280,000
2-8605-03-30	E6	160×120	0.06	¥380,000

※デモ機(E4)のご用意がございます。お問い合わせください。
●温度測定範囲:-20~+250℃ ●視野角:45°×34° ●最小焦点距離:0.5m

SDカードで
簡単データ記録!



デジタル 温湿度計

研究機器2013
P.286掲載

SALE 25% OFF

¥14,850 (税抜)

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)
5-3034-21-30	CTH-1365	相対湿度・湿球温度・露点温度	¥19,800	▶ ¥14,850

●測定範囲:温度/-20~+50℃、湿度/5~95%RH、湿球温度/-21.6~+49℃、露点温度/-49~+49℃
●測定精度:温度/±0.6℃(0~+60℃)、湿度/±3%RH(25℃) ●付属品:外部センサー(サーミスタ)

暗所での温湿度測定に。

ELライト付 デジタル 温湿度計

研究機器2013
P.282掲載

¥4,550 (税抜) SALE 30% OFF



セールコード	型番	測定範囲(温度/湿度)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5459-01-30	2075	0~+50℃/20~90%RH	¥6,500	▶ ¥4,550

●分解能(温度/湿度):0.1℃/1% ●測定精度:温度/±1℃(0~40℃)-その他±2℃(その他)、湿度/±5%RH(25~80%RH)-その他(±10%RH)

小型・軽量で携帯に
便利なポケットサイズ!



デジタル 温湿度計

研究機器2013
P.287掲載

SALE 20% OFF

¥17,120 (税抜)

セールコード	型番	測定範囲(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5816-01-30	TH-321セット	-20~60℃/0~100%RH	¥21,400	▶ ¥17,120

●精度:温度/±0.5℃(0~45℃)±1.0℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~90%RH)±5.0%RH(その他)

温湿度データロガー (USB接続タイプ)

¥10,240~ (税抜) SALE 20% OFF

- 付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-2658-03-30	KT-155U	温度(表示付き)	¥12,800	▶ ¥10,240
2-2658-04-30	KT-255U	温度・湿度(表示付き)	¥13,800	▶ ¥11,040

●測定範囲:温度/-40~+80℃、湿度/5~90%RH
●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH



データロガー

研究機器2013
P.331掲載

¥99,000 (税抜) SALE 10% OFF

- 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6683-21-30	GL220	194×117×42	¥110,000	▶ ¥99,000

●測定範囲:電圧/20-50-100-200-500mV-1-2-5-10-20-50V-1-5V/F.S.、温度/熱電対:K-J他、湿度/0~100% ●表示内容:アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値

エクスポケット 差圧計

研究機器2013
P.479掲載

SALE 35% OFF

¥12,400 (税抜)

- 表示値を固定するデータホールド機能付きです。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3359-01-30	DM-280	50.9×24.7×132.9	¥19,000	▶ ¥12,400

●測定範囲:0~100hPa-0~1019.7mmH2O-0~75.00mmHg ●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa
●表示:mmH2O-mmHg;psi-inH2O-inHg-hPa-mbar-Pa-fpm-m/s ●分解能:0.01hPa-0.1mmH2O-0.01mmHg

デジタル マノメータ (ゲージ圧計)

研究機器2013
P.479掲載

SALE 25% OFF

¥16,500 (税抜)

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6121-01-30	M-382	65.5×35×173.5	¥22,000	▶ ¥16,500

●測定範囲:0~±20.00kPa-0~±2000mmHg-0~±200.0mmHg ●分解能:0.01kPa-1mmHg-0.1mmHg
●精度:±2.0%/フルスケール

小型・軽量で携帯に便利なポケットサイズ!
エクスポケット回転計

研究機器2013 P.488掲載

SALE 35% OFF

¥7,800 (税抜)

●MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

セールコード	型番	測定範囲(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3366-01-30	RM-250	100.0~99999	¥12,000	▶ ¥7,800

●測定精度:±0.02%rdg+1dgt ●サイズ:50.9×24.7×132.9mm
●分解能:0.1/6.0~1999.9rpm

研究機器2013 P.488掲載

非接触回転計

SALE 20~25% OFF

¥15,750 (税抜)

セールコード	型番	レンジ(rpm)	分解能(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6393-01-30	RM-2000	6.0~99999.9	0.1	¥21,000	▶ ¥15,750
1-6393-02-30	RM-10	接触式アダプター・ゴム接触紙×3・周速リング(外周1/10m)		¥4,000	▶ ¥3,200

●精度:±(0.01%rdg+1dgt) ●測定距離:50~300mm(反射テープ) ●レンジ切り替え:オートレンジ
●本体サイズ:58×28×122mm

携帯に便利な軽量コンパクトサイズ!
エクスポケット風速計

研究機器2013 P.412掲載

SALE 35% OFF

¥10,900 (税抜)

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3367-01-30	AM-260	風速・温度	¥16,800	▶ ¥10,900

●測定範囲:0.4~20m/s, -10~+50°C, 0~100%RH ●測定精度:風速/±2%rdg+0.2m/s, 温度/±0.5°C

デジタル風速・風量計

研究機器2013 P.413掲載

SALE 20% OFF

¥23,840 (税抜)

●10件までのデータを本体にメモリーできます。
●風量・温度測定も可能です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7658-01-30	WS-01	85×38×168	¥29,800	▶ ¥23,840

●測定範囲:風速/0.5~40.0m/s, 風量/0.0~27.000m³/min, 温度/0~+50°C
●測定精度:風速/±3%FS, 温度(0~50°C)/±0.5°C

デジタル風速計

研究機器2013 P.414掲載

SALE 20% OFF

¥40,000~ (税抜)

●WS-03SDは、測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。

セールコード	型番	測定範囲(m/s/°C)	分解能(m/s/°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6398-01-30	CW-60	0.2~20.0/0~50	0.1/0.1	¥50,000	▶ ¥40,000
1-6398-02-30	WS-03SD			¥59,800	▶ ¥47,840

●測定精度:風速/±(5%rdg+1dgt), 温度/±0.8°C

デジタル騒音計

研究機器2013 P.418掲載

SALE 20% OFF

¥19,680 (税抜)

●AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。

セールコード	型番	測定範囲(dB)	分解能(dB)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5817-01-30	SM-325	32~130	0.1	¥24,600	▶ ¥19,680

●周波数範囲:31.5Hz~8kHz ●動特性:FAST(125msec.), SLOW(1sec.) ●AC出力信号:1Vrms/フルスケール

UVA・UVBの測定が可能です。

紫外線強度計

研究機器2013 P.405掲載

SALE 30% OFF

¥20,860 (税抜)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-6395-11-30	UV-340C	¥29,800	▶ ¥20,860

●精度:±(4%FS+2dgt) ●波長感度特性:290~390nm ●測定範囲(uW/cm²):1999.19990
●分解能(uW/cm²):1.10

研究機器2013 P.404掲載

GMサーベイメータ (放射線量計)

SALE 20% OFF

¥63,840 (税抜)

●Sv/h→Bq/kgの換算表付きで、表面汚染の目安を出す事ができます。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3231-01-30	RD105C	80×30×165	¥79,800	▶ ¥63,840

●測定範囲:0.001~99.99μSv/h・0.001~9999.9μSv・0.1~9999.9CPM・0.001~999.999CPS・1~999999999CP・0.0001~9.999mR/h・0.0001~999.99mR・Av0.001~99.99μSv/h

研究機器2013 P.405掲載

データロガー 紫外線強度計

SALE 20% OFF

¥55,200 (税抜)

●測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1934-01-30	UV-37SD	¥69,000	▶ ¥55,200

●測定範囲(紫外線/温度):0~1.9999mw/cm²・2.00~20.00mw/cm²・-50~+1300°C
●測定精度:紫外線/±(4%FS+2dgt), 温度/±(0.2%rdg+0.5°C)
●分解能(紫外線/温度):0.001mw/cm²/0.01mw/cm²/0.1°C

計測機器

携帯に便利なポケットサイズ

エクスポケット 照度計

¥12,300 (税抜)

SALE 35% OFF

●小型・軽量タイプの照度計です。●表示値を固定するデータホールド機能付きです。●MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

セールコード	型番	測定範囲(Lux)	分解能(Lux)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3365-01-30	LM-230	0~200000	1(0~19999)、10(20000~200000)	¥18,900	▶ ¥12,300

●測定精度:±5%rdg+10dgt ●サンプリング:1回/秒 ●機能:オートパワーオフ、バックライト ●サイズ:50.9×24.7×132.9mm

照度計



¥13,840~ (税抜)

SALE 20% OFF

●Lx/fcの単位をワンタッチで切替えます。●センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。

セールコード	型番	測定範囲(Lux)	分解能(Lux)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5818-01-30	LM-331	0.01~20000	0.01	¥17,300	▶ ¥13,840
1-5818-02-30	LM-332	0.1~200000	0.1	¥20,000	▶ ¥16,000

●精度:±(5%rdg+10dgt) ●サンプリング:2.5回/秒 ●センサー:シリコンフォトダイオード ●サイズ:190×65.5×35mm

デジタルマルチメータ

研究機器2013 P.433掲載

SALE 20% OFF

¥15,040 (税抜)

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1107-02-30	CDM-2000D	95×192×50	¥18,800	▶ ¥15,040

●測定レンジ:DC電圧/300mV~1000V、AC電圧/3V~750V、DC電流/AC電流/300μA~20A、抵抗/300Ω~30MΩ

塩分と温度を同時測定。

デジタル塩分計

研究機器2013 P.447掲載

SALE 30% OFF

¥13,860 (税抜)

セールコード	型番	測定範囲(%/℃)	分解能(%/℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7584-01-30	TS-391	0.1~10/-20~60	01/0.1	¥19,800	▶ ¥13,860

防水ポータブルマルチ水質ロガー

¥136,080 (税抜)

SALE 10% OFF

●電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2936-01-30	AS810	¥151,200	▶ ¥136,080

●測定項目:pH・導電率・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度

防水ポータブル導電率メーター

¥32,580 (税抜)

SALE 10% OFF

●付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2814-01-30	AS710	¥36,200	▶ ¥32,580

●測定項目:導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 ●測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ/cm、温度/0~50℃

防水ポータブルpHメーター

¥28,800 (税抜)

SALE 10% OFF

●付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。●電極を交換すればORPも測定できます。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2815-01-30	AS700	¥32,000	▶ ¥28,800

●測定項目:pH・温度 ●測定範囲:pH/-2.00~19.99pH、温度/0~100℃

ディスポカッププレミアムクリア

研究機器2013 P.1240掲載

SALE 30% OFF

¥9,050~ (税抜)

●従来のPP製カップと比較して透明度が高いため内容物の観察が容易です。

セールコード	容量(mL)	一目盛(mL)	上径×下径×高さ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2957-01-30	100	100	φ70×φ41×65	1ケース(1000個入)	¥13,000	▶ ¥9,100
1-2957-02-30	200	200	φ84×φ53×84	1ケース(500個入)	¥23,500	▶ ¥16,500
1-2957-03-30	300	300	φ88×φ55×100	1ケース(500個入)	¥16,500	▶ ¥11,600
1-2957-04-30	500	500	φ96×φ65×122	1ケース(300個入)	¥12,900	▶ ¥9,050

●材質:PP(ポリプロピレン)

保存容器

NEW

液体窒素保存容器(MVE)

¥82,000~ (税抜)

SALE 20% OFF

●液体窒素の保存と分配に適した、高効率の断熱性に優れた容器です。



※キャスターは付属しません。

セールコード	型番	液体窒素容量(L)	サイズ(mm)	静止蒸発率(L/日)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5893-01-30	LAB4	4	φ222×462	0.19	¥106,000	▶ ¥84,000
2-5893-02-30	LAB5	5	φ222×462	0.15	¥103,000	▶ ¥82,000
2-5893-03-30	LAB10	10	φ260×546	0.18	¥113,000	▶ ¥90,000
2-5893-04-30	LAB20	20	φ368×622	0.18	¥147,000	▶ ¥117,000
2-5893-05-30	LAB30	32	φ432×610	0.22	¥173,000	▶ ¥138,000
2-5893-06-30	LAB50	50	φ432×775	0.49	¥237,000	▶ ¥189,000

NEW 液体窒素保存容器(MVE)

SALE 20% OFF

¥120,000~ (税抜)

●液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。

セールコード	型番	液体窒素容量(L)	外径×全高(mm)	静止蒸発率(L/日)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5894-01-30	SC11/7	11	φ260×549	0.16	¥150,000	▶ ¥120,000
2-5894-02-30	SC20/20	20.5	φ368×652	0.09	¥178,000	▶ ¥142,000
2-5894-03-30	SC33/26	33	φ464×657	0.13	¥220,000	▶ ¥176,000
2-5894-04-30	SC36/32	36.5	φ464×690	0.1	¥217,000	▶ ¥173,000

気体計測

いつでもどこでも簡単にガス濃度を測定!

研究機器2013 P.381掲載

ガス採取器(北川式)
¥20,000(税抜)

●吸引の終了が一目で分かるフローインジケーター付きです。

セールコード	型番	価格(税抜)
8-5661-01	AP-20B(真空法)	¥20,000

研究機器2013 P.397掲載

水素リークチェッカー

10% OFF SALE

¥58,500(税抜)

●高感度で長寿命な半導体式ガスセンサーです。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8164-01-30	JKC-HY	¥65,000	▶ ¥58,500

●警報ガス濃度(感度切替):Low/20ppm以上(H₂)、High/1ppm以上(H₂) ●サイズ:78×34×254mm

微量なリークもすぐにキャッチ。研究機器2013 P.397掲載

水素ガス警報器

10% OFF SALE

¥85,500(税抜)

●警報はブザーとランプで知らせます(外部出力機能付き)。

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1112-01-30	JK-HYD	¥95,000	▶ ¥85,500

●電源:AC100V±10% 50/60Hz 予備コンセント付き電源プラグ、コード2.5m ●サイズ:80×55×171mm

信頼のテドラー®フィルムを採用。NEW

テドラー®バッグ

25% OFF SALE

¥860~(税抜)


●材質:テドラー®(PVF) ●厚み:0.05mm ●ノズル径:1~101/φ6mm、20ℓ/φ8mm ●入数:1枚



コード	1-2711		1-2712		1-2709		1-2710		1-2713			
	容量	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)		
-01	1ℓ	150×250	¥1,800	▶ ¥1,350	¥3,100	▶ ¥2,330	¥1,200	▶ ¥900	¥1,900	▶ ¥1,430	¥1,150	▶ ¥860
-02	2ℓ	210×250	¥2,000	▶ ¥1,500	¥3,300	▶ ¥2,480	¥1,400	▶ ¥1,050	¥2,100	▶ ¥1,580	¥1,350	▶ ¥1,010
-03	3ℓ	300×250	¥2,100	▶ ¥1,580	¥3,400	▶ ¥2,550	¥1,500	▶ ¥1,130	¥2,200	▶ ¥1,650	¥1,450	▶ ¥1,090
-04	5ℓ	400×250	¥2,300	▶ ¥1,730	¥3,600	▶ ¥2,700	¥1,700	▶ ¥1,280	¥2,400	▶ ¥1,800	¥1,650	▶ ¥1,240
-05	10ℓ	500×350	¥3,200	▶ ¥2,400	¥4,500	▶ ¥3,380	¥2,600	▶ ¥1,950	¥3,300	▶ ¥2,480	¥2,550	▶ ¥1,910
-06	20ℓ	500×500	¥4,800	▶ ¥3,600	¥6,100	▶ ¥4,580	¥4,200	▶ ¥3,150	¥4,900	▶ ¥3,680	¥4,150	▶ ¥3,110

チューブ・吸収材・ハンドタオル

ニチアス株式会社



※一般PFAチューブとPFA-HGチューブの透明性を比較した写真です。(メーカー比)

ナフロン®PFAチューブ

■ミリサイズ

20% OFF SALE

¥250~(税抜)

セールコード	内径×外径(φmm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2715-02-30	2×3	¥320	▶ ¥250
1-2715-03-30	2×4	¥590	▶ ¥470
1-2715-04-30	3×4	¥330	▶ ¥260
1-2715-05-30	3×5	¥800	▶ ¥640
1-2715-06-30	4×5	¥430	▶ ¥340
1-2715-07-30	4×6	¥650	▶ ¥680
1-2715-08-30	5×6	¥530	▶ ¥420
1-2715-09-30	5×7	¥1,120	▶ ¥890
1-2715-10-30	6×8	¥1,280	▶ ¥1,020
1-2715-11-30	7×8	¥750	▶ ¥600
1-2715-12-30	8×10	¥1,530	▶ ¥1,220
1-2715-13-30	9×10	¥860	▶ ¥680
1-2715-14-30	10×12	¥1,900	▶ ¥1,520
1-2715-15-30	11×12	¥1,100	▶ ¥880
1-2715-16-30	11×13	¥2,200	▶ ¥1,760
1-2715-17-30	12×14	¥2,400	▶ ¥1,920
1-2715-18-30	16×19	¥4,950	▶ ¥3,960
1-2715-19-30	22×25	¥6,500	▶ ¥5,200

■インチサイズ

20% OFF SALE

¥720~(税抜)

セールコード	内径×外径(インチ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2714-01-30	1.59×3.17	¥900	▶ ¥720
1-2714-02-30	3.17×6.35	¥2,600	▶ ¥2,080
1-2714-03-30	3.96×6.35	¥1,650	▶ ¥1,480
1-2714-04-30	4.35×6.35	¥1,800	▶ ¥1,440
1-2714-05-30	6.35×9.52	¥3,800	▶ ¥3,040
1-2714-06-30	7.52×9.52	¥2,100	▶ ¥1,680
1-2714-07-30	9.52×12.7	¥3,900	▶ ¥3,120
1-2714-08-30	10.7×12.7	¥3,200	▶ ¥2,560
1-2714-09-30	15.88×19.05	¥7,100	▶ ¥5,680

※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。●材質:PFA(フッ素樹脂) ●定尺(最大長さ):10m

定番なPTFEチューブだからこそ高品質なニチアス製をオススメ!



研究機器2013 P.1353掲載

■インチサイズ

20% OFF SALE

¥370~(税抜)

セールコード	内径×外径(インチ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-305-01-30	1/8×1/4	¥1,500	▶ ¥1,200
7-305-02-30	1/4×3/8	¥2,500	▶ ¥2,000
7-305-03-30	3/8×1/2	¥3,800	▶ ¥3,040
7-305-04-30	1/16×1/8	¥470	▶ ¥370
7-305-05-30	11/64×1/4	¥1,260	▶ ¥1,000
7-305-06-30	27/64×1/2	¥2,400	▶ ¥1,920

※7-306-01-30の販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
 ※7-306-02-30~20-30の販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
 ●定尺(最大長さ):7-306-03-30/50m、その他/10m

四弗化パイプ

■ミリサイズ

20~30% OFF SALE

¥110~(税抜)

セールコード	内径×外径(φmm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-306-01-30	0.5×1	¥1,480	▶ ¥1,030
7-306-02-30	1×2	¥170	▶ ¥110
7-306-03-30	2×3	¥280	▶ ¥190
7-306-04-30	3×4	¥350	▶ ¥240
7-306-05-30	4×5	¥450	▶ ¥310
7-306-06-30	5×6	¥600	▶ ¥420
7-306-07-30	6×7	¥630	▶ ¥440
7-306-08-30	7×8	¥750	▶ ¥520
7-306-09-30	8×9	¥850	▶ ¥590
7-306-10-30	9×10	¥940	▶ ¥650
7-306-11-30	10×11	¥1,050	▶ ¥730
7-306-12-30	2×4	¥590	▶ ¥410
7-306-13-30	3×5	¥750	▶ ¥520
7-306-14-30	4×6	¥860	▶ ¥600
7-306-15-30	5×7	¥1,070	▶ ¥740
7-306-16-30	6×8	¥1,250	▶ ¥870
7-306-17-30	7×9	¥1,300	▶ ¥910
7-306-18-30	8×10	¥1,660	▶ ¥1,160
7-306-19-30	9×11	¥1,860	▶ ¥1,480
7-306-20-30	10×12	¥2,020	▶ ¥1,610

緊急漏洩対策を完全にします。

スピルキット

20% OFF SALE

¥17,600(税抜)

セールコード	内容	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9062-11-30	セット	1セット	¥22,000	▶ ¥17,600
1-9062-02-30	補充用マット	1袋(10枚入)	¥4,200	▶ ¥3,300
1-9062-03-30	補充用ソックス	1袋(2本入)	¥7,500	▶ ¥6,000
1-9062-04-30	補充用ピロー	1袋(4個入)	¥7,000	▶ ¥5,600

●セット内容:マット×10枚ソックス×2本ピロー×4本HDPEタンク×1個

ハズマツピグ®マット

20% OFF SALE

¥13,600~(税抜)

●酸やアルカリなどの液体吸収用です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-8086-01-30	MAT310A	380×510	50枚	¥18,000	▶ ¥14,400
1-8086-02-30	MAT301A	380×510	100枚	¥31,000	▶ ¥24,800
1-8086-03-30	MAT351A	250×330	100枚	¥17,000	▶ ¥13,600
1-8086-04-30	MAT309A	760×46m	1巻	¥51,000	▶ ¥40,800

●材質:PP(ポリプロピレン) ●吸収量:MAT310A/約41.8ℓ/箱、MAT301A/約83.6ℓ/箱

環境にも肌にもやさしいエコハンドタオル



リブエハンドタオル

20% OFF SALE

¥160~(税抜)

●2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。

セールコード	容量(個)	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3776-01-30	ソフト200	214×218	1袋(200組入)	¥200	▶ ¥160
2-3776-51-30	ソフト200	214×218	1ケース(200組/袋×30袋入)	¥5,500	▶ ¥4,400
2-3774-01-30	ケース	250×136×105	1個	¥3,500	▶ ¥2,800

●材質:ソフト200/バルブリサイクルリブエ、ケース/PVC(塩化ビニール樹脂)

研究用汎用機器

NEW



ミニブロックバス (ホットタイプ)

10% OFF


¥26,820 (税抜) 恒温

●幅広く使用できるブロックをラインナップしています。

セールコード	型番	温度調節範囲(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2812-01-30	MyBL-10	室温+5~100	¥29,800	▶ ¥26,820

※本体にブロックは付属していません。詳細についてはJus-Tisをご覧ください。
●タイマー時間範囲:0~999秒/0~999分

■ MyBL-10用 専用アルミブロック



NEW



ドライブロックバス

¥35,100~ (税抜) 恒温

10% OFF

●5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。

セールコード	型番	仕様	温度調節範囲(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2811-01-30	MyBL-100	ホットタイプ	室温+5~100	¥39,000	▶ ¥35,100
1-2811-02-30	MyBL-100C	ホット/クールタイプ	-10~100	¥92,000	▶ ¥82,800

※本体にブロックは付属していません。 ●タイマー時間範囲:1分~99時間59分

ブロックバスシェーカー

¥35,100~ (税抜) 恒温 振とう


10% OFF

●5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます(MyBL-100CS)。
●温度調節、振とうのみでの使用も可能です。

セールコード	型番	仕様	温度調節範囲(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2933-01-30	MyBL-100S	ホットタイプ	室温+5~100	¥118,000	▶ ¥106,200
1-2933-02-30	MyBL-100CS	ホット/クールタイプ	-10~100	¥155,000	▶ ¥139,500

※本体にブロックは付属していません。 ●タイマー時間範囲:1分~99時間59分 ●振幅:2mm

※専用アルミブロックの詳細についてはJus-Tisをご覧ください。



プレート用 インキュベーター

¥70,200 (税抜) 恒温

10% OFF

●上面・下面両方から均一に加熱できます。
●アラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。

セールコード	型番	温度調節範囲(℃)	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2932-01-30	MyBL-P2	室温+5~70	280×270×140	¥78,000	▶ ¥70,200

●SBS規格プレート対応 ●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分

NEW



シェイクング インキュベーター

¥97,200 (税抜) 恒温 振とう

10% OFF

●上・下両方から均一に加熱できます。
●アラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。

セールコード	型番	温度調節範囲(℃)	回転速度(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2934-01-30	MyBL-P2S	室温+5~70	100~1200	¥108,000	▶ ¥97,200

●SBS規格プレート対応 ●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分 ●振幅:2mm

NEW

最高12,000rpmの
高速回転と速度調節が
可能です。

MAX 12000 rpm

ハイスピン ミニ 遠心機



¥23,850 (税抜)

10% OFF

●スピンドウンだけでなく、回転数を設定して(1000rpm単位)幅広い用途に使用できます。

セールコード	型番	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2827-01-30	HSC-12000	1000~12000	¥26,500	▶ ¥23,850

●最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G
●回転数設定:デジタル(1000rpm単位)

研究機器2013
P.127掲載

試験管ミキサー-TRIO

■ Low Type ¥17,710~ (税抜)

●タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。

セールコード	型番	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4610-43-30	TM-2N	200~2500	¥25,300	▶ ¥17,710
1-4610-44-30	TM-2FN	200~2500	¥30,800	▶ ¥21,560

■ High Type ¥20,790~ (税抜)

セールコード	型番	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4611-23-30	HM-2N	200~2500	¥29,700	▶ ¥20,790
1-4611-24-30	HM-2FN	200~2500	¥35,200	▶ ¥24,640



回転数
100~1500rpm

マグネチック スターラー REXIM

¥16,000~ (税抜)

20% OFF

●RS-4DN-6DNは同時に複数溶液の攪拌が個別に行えます。

セールコード	型番	攪拌容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4602-32-30	RS-1DN	50~3000×1	¥19,800	▶ ¥16,000
1-4604-32-30	RS-4DN	50~2000×4	¥57,200	▶ ¥46,000
1-4605-32-30	RS-6DN	50~2000×6	¥79,200	▶ ¥63,000

※回転子は付属していません。



回転数
100~1500rpm

ホットスターラー REXIM

¥26,000~ (税抜)

20% OFF

●RSH-4DN-6DNは同時に複数溶液の加熱攪拌ができ、回転数・温度とも個別に調節が行えます。

セールコード	型番	温度設定範囲	攪拌容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4606-42-30	RSH-1DN	50~3000×1	50~3000×1	¥32,500	▶ ¥26,000
1-4607-42-30	RSH-4DN	50~250℃	50~2000×4	¥90,200	▶ ¥72,000
1-4608-32-30	RSH-6DN	50~2000×6	50~2000×6	¥156,200	▶ ¥125,000

※回転子は付属していません。



研究機器2013
P.37掲載

ホットプレート

¥26,000~ (税抜)

20% OFF

●PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です

セールコード	型番	仕様	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2941-01-30	HHP-140D	デジタル	250	140×140	¥33,000	▶ ¥26,000
1-2941-02-30	HHP-170D	デジタル	300	170×170	¥36,300	▶ ¥29,000
1-2941-03-30	HHP-250D	デジタル	300	250×250	¥48,400	▶ ¥39,000

MAX
300℃

定温乾燥器

研究機器2013
P.5掲載

20% OFF

¥93,000~ (税抜)

●時計機能付きウィークリタイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。

セールコード	型番	庫内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9004-21-30	ONW-300S	300×330×300	¥116,000	▶ ¥93,000
1-9004-22-30	ONW-450S	450×450×450	¥132,000	▶ ¥106,000
1-9004-23-30	ONW-600S	600×500×500	¥164,000	▶ ¥131,000



クール インキュベーター

研究機器2013
P.739掲載

10% OFF

¥178,000 (税抜)

セールコード	型番	庫内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-423-01-30	KMH-050	400×335×370	¥198,000	▶ ¥178,000

●温度設定範囲:-15~+50℃ ●温度精度:冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷) ●温度分布幅:±0.5℃(at37.0℃無負荷)
●内容量:50ℓ

産業用汎用機器

NEW

急速除湿
(1時間で10%以下)

低湿度
(到達湿度1%)

静電気対策済みの高機能デシケーターが新登場!



DMX-400



DMX-600



DMX-1200

ドライマックス (スチール製・超低湿・ESD対応)

¥224,000~(税抜)

20% OFF

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2903-01-30	DMX-400	599×658×1255	549×630×1030	¥280,000	▶ ¥224,000
1-2903-02-30	DMX-600	599×568×1785	549×630×1560	¥340,000	▶ ¥272,000
1-2903-03-30	DMX-1200	1200×658×1840	1150×630×1560	¥590,000	▶ ¥472,000



アズピュアイオナイザー

¥34,650(税抜)

30% OFF

●すばやく除電し、風量調整も可能です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-2161-01-30	AIN-CDC	175×90×200	¥49,500	▶ ¥34,650

●放電方式:DC方式 ●イオンバランス:±5V以下 ●オゾン発生量:0.03ppm以下
●風量:約1.4m/s以上

- DMX-600、DMX-1200は扉の数が多く、開閉時の影響を小さくすることができます。
- DMX-1200はセンターピラー(扉合わせ部)となっており、取り外しが可能ですので長尺物の保管に便利です。

坪量
120g



分析天秤

¥92,400~(税抜)

20% OFF

●耐衝撃性と高性能を両立したアルミニウム一体型質量センサーを搭載しています。

セールコード	型番	秤量(g)	最小表示(mg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1726-01-30	ITX120	120	0.1	¥118,000	▶ ¥92,400
1-1726-02-30	ITX220	220		¥128,000	▶ ¥102,400
1-9284-04-30	IUW-200D	200/52	0.1/0.01	¥199,000	▶ ¥159,200

●校正方法:内蔵分銅 ●機能:個数・%・重量チェック/目標量測定/任意係数換算/積み込み測定(フォーミュレーション)

坪量
120g



アズプロコンパクト電子天秤

¥41,600(税抜)

20% OFF

●操作が容易な2ボタン式を採用しています。

セールコード	型番	最小表示(g)	表示(mg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4817-01-30	ASP123F	0.001	1	¥52,000	▶ ¥41,600

●計量皿サイズ:φ90mm ●安定時間:3秒 ●校正用外部分銅(100g) ●簡易風防

アズプロコンパクト電子天秤

¥26,400~(税抜)

20% OFF

●個数計量、%計量・計量値ホールド機能・簡易比重測定機能(ASP6001F除く)が標準装備です。

セールコード	型番	最大/最小表示(g)	皿サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9070-01-30	ASP202F	200/0.01	φ120	¥34,000	▶ ¥27,200
1-9070-03-30	ASP402F	400/0.01	φ120	¥35,000	▶ ¥28,000
1-9070-13-30	ASP602F	600/0.01	φ120	¥45,000	▶ ¥36,000
1-9070-05-30	ASP2001F	2000/0.1	165×142	¥33,000	▶ ¥26,400
1-9070-06-30	ASP4001F	4000/0.1	165×142	¥34,000	▶ ¥27,200
1-9070-14-30	ASP6001F	6000/0.1	165×142	¥45,000	▶ ¥36,000

研究機器2013
P.228掲載

防水はかり

¥13,430(税抜)

15% OFF



セールコード	型番	秤量(g)	最小表示(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1937-01-30	CS-1000WP	1000	0.5	¥15,800	▶ ¥13,430
1-1937-02-30	CS-2000WP	2000	1	¥15,800	▶ ¥13,430
1-1937-03-30	CS-5000WP	5000	2	¥15,800	▶ ¥13,430
1-1937-04-30	CS-10KWP	10000	5	¥15,800	▶ ¥13,430
1-1937-05-30	CS-20KWP	20000	10	¥15,800	▶ ¥13,430

●サイズ:本体/250×260×108mm、計量皿/230×190mm ●材質:本体/ABS樹脂、計量皿/ステンレス(SUS304)
●重量:約2.5kg ●オートパワーオフ・風袋機能付き ●防水等級:IP65相当(電池使用時のみ)

研究機器2013
P.240掲載

NEW

倍率
2.0×

レンズ径
φ190mm

LEDスタンド式 ワイド照明拡大鏡

¥14,940(税抜)

10% OFF

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2962-01-30	8062D3LED	¥16,600	▶ ¥14,940

●光源:LED×84個 ●電源コード長:1.8m ●サイズ:600×250×430mm

双眼で見やすい大型レンズを
採用していますので、
大きなワークでも一度に観察が可能です。

NEW

倍率
1.75×
(複合レンズ4×)

レンズ径
φ100mm

LED照明拡大鏡

¥5,580(税抜)

10% OFF

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2946-01-30	8093LED	¥6,200	▶ ¥5,580

●光源:LED×42個 ●電源コード長:1.5m ●サイズ:382×176×358mm

スタンド式ですので、
机の上で自由に動かせます。

NEW

倍率
1.75×

レンズ径
φ127mm

LEDアーム式 照明拡大鏡

¥7,110(税抜)

10% OFF

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2961-01-30	8066LED	¥7,900	▶ ¥7,110

●光源:LED×56個 ●電源コード長:1.9m ●クランプ取付幅:10~60mm

アーム式ですので、
作業スペースを確保できます。

培養・分析用品



バイオラモ細胞培養フラスコ

¥8,680~(税抜) **30% OFF**

- ベントキャップタイプは0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
- プラグシールキャップタイプは2ポジションタイプで少し緩めることによって、ガス交換を可能にします。

セールコード	型番	キャップ仕様	底面積(cm ²)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8589-01-30	VTC-F25V	ベント	25	1箱(10個/包×20包)	¥16,800	▶ ¥11,760
2-8589-02-30	VTC-F75V		75	1箱(5個/包×20包)	¥13,900	▶ ¥9,730
2-8589-03-30	VTC-F175V		175	1箱(5個/包×8包)	¥13,100	▶ ¥9,170
2-8589-04-30	VTC-F25P	プラグシール	25	1箱(10個/包×20包)	¥15,700	▶ ¥10,990
2-8589-05-30	VTC-F75P		75	1箱(5個/包×20包)	¥13,200	▶ ¥9,240
2-8589-06-30	VTC-F175P		175	1箱(5個/包×8包)	¥12,400	▶ ¥8,680

●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) ●電子線滅菌済 ●バイロジェンフリー


バイオラモ細胞培養ディッシュ

¥7,000~(税抜) **30% OFF**

- 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。

セールコード	型番	培養面積(cm ²)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8590-01-30	VTC-D35	9	1箱(20枚/包×25包)	¥10,000	▶ ¥7,000
2-8590-02-30	VTC-D60	21	1箱(20枚/包×25包)	¥12,000	▶ ¥8,400
2-8590-03-30	VTC-D100	55	1箱(20枚/包×15包)	¥15,200	▶ ¥10,640
2-8590-04-30	VTC-D150	152	1箱(5枚/包×20包)	¥13,500	▶ ¥9,450

●材質:本体/PS(ポリスチレン) ●電子線滅菌済 ●バイロジェンフリー



バイオラモPCRプレート(イージーカットタイプ)

¥1,120~(税抜) **30% OFF**

●識別しやすいようにA~Hのアルファベットと数字表示があります。

セールコード	型番	仕様	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-6728-01-30	VPE-010	96ウェルプレート	1箱(0枚入)	¥1,600	▶ ¥1,120
2-6728-11-30	VPF-08	8連フラットキャップ	1箱(40スリット/袋×4袋)	¥2,000	▶ ¥1,400
2-6728-12-30	VPD-08	8連ドームキャップ	1箱(40スリット/袋×4袋)	¥2,000	▶ ¥1,400

●DNase/RNaseフリー・DNAフリー ●材質:PP(ポリプロピレン) ●ウェル容量:0.2mL

バイオラモ細胞培養プレート

¥5,320~(税抜) **30% OFF**

- 表面は平滑で歪みがないため、観察性に優れています。
- フタは蒸発とクロスコンタミネーションを防止するデザインを採用しています。

セールコード	型番	培養面積(cm ²)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8588-01-30	VTC-P6	9.5	1箱(1個包装×50)	¥7,600	▶ ¥5,320
2-8588-02-30	VTC-P12	3.6	1箱(1個包装×50)	¥8,800	▶ ¥6,160
2-8588-03-30	VTC-P24	1.9	1箱(1個包装×50)	¥9,900	▶ ¥6,930
2-8588-04-30	VTC-P48	0.95	1箱(1個包装×50)	¥10,100	▶ ¥7,070
2-8588-05-30	VTC-P96	0.32	1箱(1個包装×100)	¥16,700	▶ ¥11,690

●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) ●電子線滅菌済 ●バイロジェンフリー



バイオラモディスポピペットII(ペーパー・プラスチック包装)

¥3,570~(税抜) **30% OFF**

- 開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。

セールコード	容量(ml)	一目盛(ml)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5237-01-30	1	0.01	1箱((1本/袋×50)×20袋)	¥14,200	▶ ¥9,940
2-5237-02-30	2	0.01	1箱((1本/袋×50)×20袋)	¥18,000	▶ ¥12,600
2-5237-03-30	5	0.1	1箱((1本/袋×50)×4袋)	¥5,100	▶ ¥3,570
2-5237-04-30	10	0.1	1箱((1本/袋×50)×4袋)	¥5,500	▶ ¥3,850
2-5237-05-30	25	0.2	1箱((1本/袋×25)×8袋)	¥10,000	▶ ¥7,000
2-5237-06-30	50	0.5	1箱((1本/袋×25)×4袋)	¥9,100	▶ ¥6,370

●材質:PS(ポリスチレン) ●ノンバイロジェニック ●DNase/RNaseフリー ●γ線滅菌済(個包装) ●目盛精度±2%

バイオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

¥4,200~(税抜) **30% OFF**

- 分別廃棄に便利なプラスチック包装です。

セールコード	容量(ml)	一目盛(ml)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5238-01-30	1	0.01	1箱((1本/袋×100)×10袋)	¥17,400	▶ ¥12,180
2-5238-02-30	2	0.01	1箱((1本/袋×100)×10袋)	¥22,000	▶ ¥15,400
2-5238-03-30	5	0.1	1箱((1本/袋×50)×4袋)	¥6,000	▶ ¥4,200
2-5238-04-30	10	0.1	1箱((1本/袋×50)×4袋)	¥6,700	▶ ¥4,690
2-5238-05-30	25	0.2	1箱((1本/袋×25)×8袋)	¥11,900	▶ ¥8,330
2-5238-06-30	50	0.5	1箱((1本/袋×25)×4袋)	¥10,900	▶ ¥7,630

●材質:PS(ポリスチレン) ●ノンバイロジェニック ●DNase/RNaseフリー ●γ線滅菌済(個包装) ●目盛精度±2%

低吸着マイクロプレート(マイクロレシコ®)

研究機器2013 P.758掲載

¥16,000(税抜) **20% OFF**

- 独自開発の樹脂により、表面親水処理をすることなくタンパク質・ペプチドの低吸着を実現しています。

セールコード	底形状	容量/1ウェル(μl)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3973-01-30	V底	350	40枚入	¥20,000	▶ ¥16,000

●材質:PP(ポリプロピレン) ●サイズ:86×128×14.4mm ●オートクレーブ可(121℃, 20分)

低吸着チューブ(マイクロレシコ®)

研究機器2013 P.770掲載

¥1,280(税抜) **20% OFF**

セールコード	容量(mL)	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3971-01-30	0.5	φ7.8×30.9	100本入	¥1,600	▶ ¥1,280
2-3971-02-30	1.5	φ10.8×39.6	100本入	¥1,600	▶ ¥1,280

●材質:PP(ポリプロピレン) ●耐過心強度:16000G ●書き込みスペース付き(キャップ上部) ●オートクレーブ可(121℃, 20分)

フリーズボックス

研究機器2013 P.797掲載

¥5,200(税抜) **20% OFF**

- 下部のドレイン(C5520-100-OH)または上下4角の穴(C5520-100-PH)より外気が入りますので、凍結開封時に時間・手間がかかりません。

セールコード	チューブ架数	仕様	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4851-01-30	100(10×10)	ドレイン付き	10個入	¥6,500	▶ ¥5,200
1-4851-02-30	100(10×10)	4角穴付き	10個入	¥6,500	▶ ¥5,200

●材質:ワックス紙 ●適合チューブ径:φ10~12mm ●サイズ:135×135×47mm

フリーズボックス

研究機器2013 P.797掲載

¥4,800(税抜) **20% OFF**

- 吸水しない素材ですので、低温保管後もチューブの取り出しが容易です。

セールコード	適合チューブ径(φmm)	チューブ架数(本)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-9414-11-30	10~12	10×10	10個入	¥6,000	▶ ¥4,800

●材質:ビュアバック原紙 ●サイズ:147×147×53mm ●取手付き(フタ)



バイオラモピペット(シングルチャンネル)

¥15,000(税抜) **15% OFF**

研究機器2013 P.957掲載

セールコード	型番	容量	最小可変容量	精度(最小容量)	再現性(最小容量)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1903-21-30	4640360	1~10μl	0.02μl	±3.5%	3%	¥17,800	▶ ¥15,000
1-1903-22-30	4640370	2~20μl	0.02μl	±3.0%	2.5%	¥17,800	▶ ¥15,000
1-1903-23-30	4640380	20~200μl	0.2μl	±3.0%	1.5%	¥17,800	▶ ¥15,000
1-1903-24-30	4640390	100~1000μl	1μl	±1.5%	0.6%	¥17,800	▶ ¥15,000
1-1903-25-30	4640410	0.5~5mL	0.01mL	±2.0%	0.8%	¥17,800	▶ ¥15,000
1-1903-26-30	4640400	1~10mL	0.02mL	±2.0%	0.8%	¥17,800	▶ ¥15,000

●超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
●適合チップ:バイオラモピペットチップ(P.278)、フィンチップ(P.278)

NEW

UVレンジ測定の必需品が大幅にプライスダウン

石英ガラス



アズラボ石英セル

¥3,960~(税抜)

SALE 10% OFF

セールコード	型番	仕様	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2901-01-30	Q-24	セミマイクロブラック2面透明	10×4	1.4	¥7,900	▶ ¥7,110
1-2901-02-30	Q-44	マイクロブラック2面透明	10×2	0.7	¥7,900	▶ ¥7,110
1-2902-04-30	Q-104	2面透明	10×10	3.5	¥4,400	▶ ¥3,960
1-2901-05-30	Q-114	テフロン栓付2面透明			¥13,500	▶ ¥12,150
1-2901-03-30	Q-204	4面透明			¥12,000	▶ ¥10,800
1-2901-04-30	Q-214	テフロン栓付4面透明			¥14,800	▶ ¥13,320
1-2901-06-30	Q-244	マイクロ2面透明	10×2	0.7	¥12,200	▶ ¥10,980
1-2901-07-30	Q-264	セミマイクロ2面透明	10×5	1.4	¥12,200	▶ ¥10,980

●サイズ:12.5×12.5×45mm ●底部:U字型 ●接着剤不使用

NEW

アズラボ石英セル(2面透明)

¥3,960~(税抜)


SALE 10% OFF

セールコード	型番	サイズ(mm)	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2902-01-30	Q-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35	¥11,000	▶ ¥9,900
1-2902-02-30	Q-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7	¥11,000	▶ ¥9,900
1-2902-03-30	Q-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7	¥10,000	▶ ¥9,000
1-2902-04-30	Q-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5	¥4,400	▶ ¥3,960
1-2902-05-30	Q-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0	¥12,500	▶ ¥11,250
1-2902-06-30	Q-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5	¥14,000	▶ ¥12,600
1-2902-07-30	Q-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0	¥16,500	▶ ¥14,850
1-2902-08-30	Q-108	52.5×12.5×45	50×10	17.5	¥15,500	▶ ¥13,950
1-2902-09-30	Q-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0	¥32,000	▶ ¥28,800

●底部:U字型 ●接着剤不使用

光路長も各種とり揃えました。


石英ガラス



NEW

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。

ガラス



アズラボガラスセル(2面透明)

¥1,030~(税抜)


SALE 10% OFF

セールコード	型番	サイズ(mm)	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2871-01-30	G-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35	¥2,600	▶ ¥2,340
1-2871-02-30	G-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7	¥2,300	▶ ¥2,070
1-2871-03-30	G-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7	¥1,500	▶ ¥1,350
1-2871-04-30	G-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5	¥1,150	▶ ¥1,030
1-2871-05-30	G-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0	¥1,800	▶ ¥1,620
1-2871-06-30	G-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5	¥2,200	▶ ¥1,980
1-2871-07-30	G-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0	¥2,300	▶ ¥2,070
1-2871-08-30	G-108	52.5×12.5×45	50×10	17.5	¥2,800	▶ ¥2,520
1-2871-09-30	G-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0	¥5,600	▶ ¥5,040

●底部:U字型 ●接着剤不使用

NEW

ポリスチレン



アズラボディスポセル(可視光用)

¥890(税抜)

SALE 10% OFF


●測定方向を識別するために矢印が刻印されています。

セールコード	型番	仕様	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2855-01-30	ST-PS	スタンダード	2.5~4.5	¥990	▶ ¥890
1-2855-02-30	SM-PS	セミマイクロ	1.5~3.0	¥990	▶ ¥890

●透過面:2面 ●測定領域:320~800nm ●光路幅:ST-PS/10mm, SM-PS/4mm ●光路長:10mm ●入数:1箱(100本入)

NEW

アクリル



アズラボディスポセル(近紫外・可視光用)

¥1,260(税抜)

SALE 10% OFF

●可視光波長領域や近紫外光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。

セールコード	型番	仕様	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2848-01-30	ST-MA	スタンダード	2.5~4.5	¥1,400	▶ ¥1,260
1-2848-02-30	SM-MA	セミマイクロ	1.5~3.0	¥1,400	▶ ¥1,260

●透過面:2面 ●測定領域:285~800nm ●光路幅:ST-MA/10mm, SM-MA/4mm ●光路長:10mm ●入数:1箱(100本入)

シングルビーム

研究機器2013 P.999掲載

分光光度計

SALE 15% OFF

¥92,500(税抜)

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1814-01-30	ASV11D	480×360×160	¥108,900	▶ ¥92,500

●波長範囲:325~1000nm ●スペクトルバンド幅:4nm ●波長精度±2nm ●測定範囲:透過率/0~200%T, 吸光率/-0.3~3A, 濃度/0~1999C ●専用ソフト付属



4つのセルを搭載できます。

NEW

シングルビーム

紫外可視分光光度計(シングルビーム)

¥477,000(税抜)

SALE 10% OFF

●標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャンニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2942-01-30	ASUV-3100PC	491×365×180	¥530,000	▶ ¥477,000

●波長範囲:190~1100nm ●スペクトルバンド幅:2nm ●波長精度±0.5nm ●波長再現度:±0.3nm ●測定範囲:透過率/0~200%T, 吸光率/-0.3~3.0A, 濃度/0~1999C ●測定精度:透過率/±0.5%T ●専用ソフト付属



ダブルビーム

NEW

紫外可視分光光度計(ダブルビーム)

¥801,000(税抜)

SALE 10% OFF

●標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャンニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2938-01-30	ASUV-6300PC	589×428×200	¥890,000	▶ ¥801,000

●波長範囲:190~1100nm ●スペクトルバンド幅:1nm ●波長精度±0.3nm ●波長再現度:±0.2nm ●測定範囲:透過率/0~200%T, 吸光率/-0.3~3.0A ●測定精度:透過率/±0.3%T ●専用ソフト付属



タイマー・台車

24時間タイマー

研究機器2013
P.1408掲載

¥1,190(税抜) **SALE 30% OFF**

●24時間のフレキシブル設定です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3235-01-30	WT-15	76×38.5×89	¥1,700	▶ ¥1,190

●精度:±15分(最大)/24時間 ●制御容量:1500W以下(抵抗負荷時)
●タイマー設定:最小プログラム時間/15分、ピン数/96個
●定格電圧:AC100V 50/60Hz



デジタルタイマー

研究機器2013
P.1409掲載

¥1,600(税抜) **SALE 20% OFF**

●見やすい大型液晶画面です。
●アラーム・メモリ機能付きです。

セールコード	型番	最大設定時間/最小設定時間	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-5607-01-30	TM-10	99分59秒 / 1秒	¥2,000	▶ ¥1,600

●アラーム音量:87dB ●サイズ:80×70×25mm ●電源:1.5V単4乾電池×1本(テスト用付属)



ウィークリータイマー

研究機器2013
P.1408掲載

¥1,860(税抜) **SALE 25% OFF**

●ON/OFFの組み合わせが20通り設定可能です。

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-3236-01-30	DT-01	72×40×80	¥2,480	▶ ¥1,860

●精度:±5秒/日 ●制御容量:15A以下(1500W以下)
●表示:時計/12/24時間表示切替、曜日/MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU、モード/AUTO OFF-AUTO ON-ON-OFF
●定格電圧:AC100V 50/60Hz ●電源:充電電池(内蔵)



防水タイマー

研究機器2013
P.1411掲載

¥1,760(税抜) **SALE 20% OFF**

●防水タイプですので水まわりでも使用できます。
●カウント終了後、アラームとLEDランプでお知らせします。

セールコード	型番	最大設定時間/最小設定時間	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7669-01-30	TM-13L	99分59秒 / 1秒	¥2,200	▶ ¥1,760

●材質:本体/ABS樹脂
●電源:単4乾電池1.5V×2本(別売)
●サイズ:75×25×75mm
●マグネットスタンド付き



10キータイマー

研究機器2013
P.1410掲載

¥1,750(税抜) **SALE 30% OFF**

●タイマーと時計のダブル機能付きです。
●繰り返しカウントダウン/アップできます。

セールコード	型番	最大設定時間	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-4026-01-30	899	9時間59分59秒(タイマー機能時)	¥2,500	▶ ¥1,750

●最小設定時間:1秒(タイマー機能時) ●最小/最大計時:1秒/9時間59分59秒(ストップウォッチ機能時)
●サイズ:74×63×25mm ●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) ●メモリ機能付き
●強力マグネット付き



防滴ストップウォッチ

研究機器2013
P.1414掲載

¥2,000(税抜) **SALE 20% OFF**

●バックライト付きの大型液晶表示です。

セールコード	型番	最大計時	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-5612-11-30	709RN	23時間59分59秒	¥2,500	▶ ¥2,000

●最小計時:1/100秒(〜30分)・1秒(その他)
●機能:12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット
●サイズ:64×19×81mm



数取器


研究機器2013
P.1535掲載

¥960~(税抜) **SALE 30% OFF**

●クリアノブを回すと0になりスタート準備が容易にできます。

セールコード	型番	タイプ	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
6-5663-01-30	H-102	1連・ハンディタイプ	46×55×30	¥1,380	▶ ¥960
6-5663-02-30	H-102B	1連・卓上タイプ	46×55×30	¥1,600	▶ ¥1,120
6-5663-03-30	H-102M-3	3連式・卓上タイプ	91×67×70	¥7,000	▶ ¥4,900
6-5663-04-30	H-102M-5	5連式・卓上タイプ	150×67×70	¥12,000	▶ ¥8,400

●桁数:4桁



NEW

静かな台車

¥5,000~(税抜)

●キャスターは合成ゴムで、ベアリングが軸に設置されていますので、動きが滑らかで静かです。

セールコード	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	色	価格(税抜)
2-7770-11-30	SZM-80-OR	387×438×790	3.0	オレンジ	¥5,000
2-7770-12-30	SZM-80-GR	387×438×790	3.0	グリーン	¥5,000
2-7770-13-30	SZD-100-OR	390×600×760	5.4	オレンジ	¥6,500
2-7770-14-30	SZD-100-GR	390×600×760	5.4	グリーン	¥6,500

●耐荷重:SZM/80kg、SZD/100kg



小型樹脂製運搬車

研究機器2013
P.705掲載

¥4,400(税抜) **SALE 20% OFF**

●荷台前方に傾斜がついているため、荷物が落下しにくいです。
●折りたたみ時に自立するので、省スペースでの収納が可能です。

セールコード	型番	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-4956-01-30	MP-6039N-B	ブルー	¥5,500	▶ ¥4,400
2-4956-02-30	MP-6039N-BK	ブラック	¥5,500	▶ ¥4,400
2-4956-03-30	MP-6039N-GN	グリーン	¥5,500	▶ ¥4,400
2-4956-04-30	MP-6039N-W	ホワイト	¥5,500	▶ ¥4,400

●サイズ:390×600×125mm ●重量:3.9kg



AS ONE **アズワン株式会社**

- 大阪本社
- 東京支店
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- つくば営業所
- 大宮営業所
- 静岡営業所
- 京都営業所
- 神戸営業所
- 高松営業所
- 広島営業所
- 福岡営業所
- 金沢セールスプランチ

●研究者のためのポータルサイト **今すぐアクセス**
<http://www.sciencejp.info/>

カスタマー相談センター
商品の内容に関するお問合せ専用窓口

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 月曜~金曜 午前9時~午後5時30分まで
※土・日・祝日 弊社休業日はご利用いただけません。

ご用命は信用ある代理店へ