

フッ素樹脂製品



容器・実験器具キャンペーン

2014年7月1日～9月30日までの期間限定セール中!

ビッグボーイ (テフロン®スーパーPFA製ボトル)

SALE 25% OFF



(税抜) **¥1,350~**

漏れ検査、外観検査を全数実施しています!

イオン溶出の少ない高純度PFA素材を採用

セールコード	容量(ml)	胴径×高さ×口内径 (mm)	キャップ外径 (φ mm)	価格(税抜)	セール価格 (税抜)
4-5342-01-30	細口 100ml	φ 47 × 94 × φ 13.6	30	¥1,800	¥1,350
4-5342-02-30	細口 250ml	φ 60 × 133 × φ 13.6	30	¥2,650	¥2,000
4-5342-03-30	細口 500ml	φ 77 × 158 × φ 21.1	40	¥4,000	¥3,000
4-5342-04-30	細口 1000ml	φ 94 × 200 × φ 21.1	40	¥8,500	¥6,400
4-5342-05-30	細口 100ml	φ 47 × 94 × φ 27.9	40	¥2,800	¥2,100
4-5342-06-30	広口 250ml	φ 60 × 133 × φ 35.0	50	¥4,200	¥3,100
4-5342-07-30	広口 500ml	φ 77 × 158 × φ 44.0	60	¥5,800	¥4,300
4-5342-08-30	広口 1000ml	φ 94 × 200 × φ 44.0	60	¥9,000	¥6,700

●金属溶出試験結果

- ①洗浄条件: 実験器具用洗浄剤約1%で振り洗い → 超純水洗浄 → 5%硝酸 24h浸漬 → 超純水洗浄
- ②抽出条件: 0.5%硝酸 をそれぞれのボトルの容量に合わせ、全量注入し、6h放置。その後、その浸漬液をICP-MSにて測定。

サンプルNo.	Na	Mg	Al	K	Ca	Ti	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	Cd	Sb	Pb
100ml PFAボトル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.02	<0.004	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.01	<0.005	<0.002
250ml PFAボトル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.02	<0.004	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.01	<0.005	<0.002
500ml PFAボトル	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.02	<0.004	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.01	<0.005	<0.002
1000ml PFAボトル	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.02	<0.004	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.006	<0.006	<0.01	<0.005	<0.002
方法定量下限	0.001	0.001	0.001	0.005	0.02	0.004	0.001	0.001	0.005	0.005	0.006	0.006	0.01	0.005	0.002

注) 上記定量値は、保証値ではございません。参考データとしてお取扱ください。 ※浸漬液濃度: μg/L (ppb)

ビッグボーイSCC

SALE 20% OFF



セールコード	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格 (税抜)
7-2103-01-30	細口 100ml	¥2,500	¥2,000
7-2103-02-30	細口 250ml	¥3,500	¥2,800
7-2103-03-30	細口 500ml	¥5,300	¥4,200
7-2103-05-30	広口 100ml	¥3,800	¥3,000
7-2103-06-30	広口 250ml	¥5,700	¥4,550
7-2103-07-30	広口 500ml	¥7,800	¥6,200
7-2103-08-30	広口 1000ml	¥12,400	¥9,900

超純水洗浄済み

クリーンパック済み

(税抜) **¥2,000~**

〈ビッグボーイ共通特長〉

- 本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン®PFA製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
- 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
- 透明度・耐熱性に優れています(MAX210℃)
- 目盛付きです。

PFAボトル(酸洗浄パック)

SALE 20% OFF

セールコード	1-7563(細口)				1-7568(広口)			
	容量(ml)	胴径×高さ(mm)	口径(φmm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	口径(φmm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
-01-30	20	φ 28 × 61	-	-	-	16	¥3,000	¥2,400
-02-30	100	φ 45 × 104	16	¥4,750	¥3,800	26	¥5,250	¥4,200
-03-30	250	φ 60 × 153	26	¥5,250	¥4,200	34	¥5,750	¥4,600
-04-30	500	φ 73 × 170	26	¥7,500	¥6,000	45	¥8,250	¥6,600
-05-30	1000	φ 94 × 200	34	¥11,000	¥8,800	45	¥12,000	¥9,600



〈特長〉

- 酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン、パーティクル、油脂等を除去します。
- キャップは中栓無しでも漏れない構造です。

〈仕様〉

- 材質: 高純度PFA
- 目盛付き

(税抜) **¥2,400~**

酸洗浄済

広口・細口洗浄瓶 テフロン®スーパーPFA製

容量(ml)	セールコード	4-5343				
		広口		細口		
		価格(税抜)	セール価格(税抜)	セールコード	価格(税抜)	セール価格(税抜)
100	-01-30	¥3,900	¥3,100	-05-30	¥3,000	¥2,400
250	-02-30	¥5,600	¥4,450	-06-30	¥4,000	¥3,200
500	-03-30	¥7,400	¥5,900	-07-30	¥5,700	¥4,550
1000	-04-30	¥14,400	¥11,500	-08-30	¥14,400	¥11,500

SALE 20% OFF



〈特長〉

- 耐腐食性・ガスバリア性に優れています。

(税抜) **¥2,400~**

ハンドラップ(PFA製)

SALE 20% OFF

セールコード	容量(ml)	口径×胴径×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-186-01-30	100	φ 17 × φ 48 × 105	¥7,000	¥5,600
7-186-02-30	250	φ 17 × φ 60 × 135	¥9,000	¥7,200

※目盛は付いていません。

〈仕様〉

- 材質: 本体・中フタ/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)、金属部/鉄(アルマイト加工)

(税抜) **¥5,600~**



タンク・Bシリーズ(フッ素樹脂製)

SALE 20% OFF

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-214-01-30	B-30	220 × 163 × 145	175 × 120 × 130	¥49,000	¥39,200
7-214-02-30	B-40	238 × 213 × 210	200 × 170 × 185	¥74,000	¥59,200
7-214-07-30	BC-30		B-30用フタ	¥14,000	¥11,200
7-214-08-30	BC-40		B-40用フタ	¥18,000	¥14,400

ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています

別注で底、サイドの壁にドレン穴の加工ができます

(税抜) **¥39,200~**

〈仕様〉

- 材質: B-30・40/PFA(フッ素樹脂)、BC-30・40/PTFE(四フッ化エチレン)
- 注ぎ口付き(B-40のみ)



B-30・40



BC-30・40

PTFEビーカー

セールコード	容量 (ml)	胴径×高さ (mm)	価格(税抜)	セール価格 (税抜)
1-9400-01-30	50	φ 48 × 60	¥1,200	¥900
1-9400-02-30	100	φ 55.5 × 61	¥1,300	¥950
1-9400-03-30	200	φ 68 × 91	¥2,100	¥1,550
1-9400-04-30	300	φ 80 × 106	¥2,600	¥1,950
1-9400-05-30	500	φ 95 × 115	¥4,200	¥3,150
1-9400-06-30	1000	φ 117 × 146	¥8,500	¥6,300
1-9400-07-30	2000	φ 150 × 200	¥17,500	¥12,700

SALE 25% OFF



耐薬品性・耐熱性に優れた
フッ素樹脂製ビーカーの定番品！

(税抜) ¥900~

PFAビーカー

セールコード	容量 (ml)	一目盛 (ml)	胴径×高さ (mm)	価格(税抜)	セール価格 (税抜)
7-193-01-30	30	5	φ 38 × 57	¥1,620	¥1,300
7-193-02-30	50	10	φ 42 × 61	¥1,800	¥1,400
7-193-03-30	100	25	φ 57 × 71	¥2,080	¥1,650
7-193-04-30	200	50	φ 68 × 86	¥3,160	¥2,500
7-193-05-30	300	50	φ 79 × 100	¥3,800	¥3,000
7-193-06-30	500	50	φ 95 × 120	¥6,100	¥4,800
7-193-07-30	1000	100	φ 116 × 129	¥12,600	¥10,000

SALE 20% OFF



継ぎ目がない一体モールド品です。
PTFEに比べ、透明性に優れています！

(税抜) ¥1,300~

PFA手付きビーカー

セールコード	容量 (ml)	胴径×高さ (mm)	価格(税抜)	セール価格 (税抜)
1-7854-01-30	500	φ 108 × 121	¥11,600	¥9,200
1-7854-02-30	1000	φ 128 × 151	¥18,600	¥14,800

SALE 20% OFF



非粘着性で
洗浄が容易です

(税抜) ¥9,200~

把手付ビーカー(PFA製)

セールコード	容量 (ml)	胴径×高さ (mm)	価格(税抜)	セール価格 (税抜)
5-4020-01-30	1000	φ 97 × 182	¥36,250	¥29,000
5-4020-02-30	3000	φ 158 × 193	¥50,400	¥40,000

SALE 20% OFF



使用温度範囲：
-270~+250℃

(税抜) ¥29,000~

目盛付きです

PFAメスフラスコ

セールコード	型番	容量 (ml)	精度 (ml)	高さ (mm)	ねじ口規格	価格(税抜)	セール価格(税抜)
5-3000-06-30	107097	10	±0.04	90	GL18	¥11,400	¥9,100
5-3000-01-30	107197	25		115		¥11,670	¥9,300
5-3000-02-30	107297	50	±0.06	150		¥11,950	¥9,550
5-3000-03-30	107397	100	±0.10	180		¥14,000	¥11,200
5-3000-04-30	107497	250	±0.15	235	GL25	¥20,650	¥16,500
5-3000-05-30	107597	500	±0.25	270		¥24,000	¥19,200

SALE 20% OFF



〈特長〉

- 酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。
- 200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。

(税抜) ¥9,100~

PFAメスシリンダー

セールコード	容量 (ml)	一目盛 (ml)	胴外径 (φ mm)	胴内径 (φ mm)	全高 (mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-190-01-30	10	0.1	17	13	105	¥10,000	¥8,000
7-190-02-30	30	0.5	22	18	150	¥14,000	¥11,200
7-190-03-30	50	0.5	24	20	200	¥16,500	¥13,200
7-190-04-30	100	1	30	26	230	¥19,000	¥15,200
7-190-05-30	200	2	38	34	275	¥22,000	¥17,600
7-190-06-30	300	5	44	40	290	¥24,000	¥19,200
7-190-07-30	500	5	52	48	340	¥30,000	¥24,000
7-190-08-30	1000	10	80.6	76	300	¥51,000	¥40,800
7-190-09-30	2000	20	80.6	76	510	¥70,000	¥56,000

SALE 20% OFF



(税抜) ¥8,000~

PFA試験管

セールコード	容量 (ml)	胴径 × 全長 (mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-251-10-30	5	φ 10 × 120	¥1,380	¥1,100
7-251-11-30	10	φ 12 × 140	¥1,580	¥1,250
7-251-12-30	15	φ 16 × 110	¥2,520	¥2,000
7-251-13-30	20	φ 16 × 160	¥2,800	¥2,200
7-251-14-30	25	φ 19 × 150	¥4,300	¥3,400
7-251-15-30	50	φ 22 × 220	¥5,200	¥4,150
7-251-16-30	60	φ 22 × 230	¥5,400	¥4,300

SALE 20% OFF



(税抜) ¥1,100~

フッ素樹脂製品の特注品製作いたします！

溶接加工 切削加工 コーティング加工

専門スタッフが対応いたします

■お問い合わせ窓口: マーケティングG

TEL:03-3249-2008 FAX:03-3249-2100



ご用命は信用ある代理店へ

AS ONE アズワン株式会社

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | <input type="checkbox"/> 東京支店 | <input type="checkbox"/> 横浜支店 |
| <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | <input type="checkbox"/> 札幌営業所 | <input type="checkbox"/> 仙台営業所 |
| <input type="checkbox"/> つくば営業所 | <input type="checkbox"/> 大宮営業所 | <input type="checkbox"/> 静岡営業所 |
| <input type="checkbox"/> 京都営業所 | <input type="checkbox"/> 神戸営業所 | <input type="checkbox"/> 高松営業所 |
| <input type="checkbox"/> 広島営業所 | <input type="checkbox"/> 福岡営業所 | <input type="checkbox"/> 金沢セールス'ランチ |