

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2017
サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
7	1-9381-51	定温乾燥器 EO-600V	115,000	125,000
7	1-9381-52	定温乾燥器 EO-700V	120,000	130,000
8	1-9382-41	定温乾燥器 EOP-600V	123,000	133,000
8	1-9382-42	定温乾燥器 EOP-700V	128,000	138,000
10	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,500	4,900
10	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	7,500	8,200
10	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,500	3,800
10	1-8999-22	450用棚板セット THS-450	5,500	6,000
11	2-7833-11	ハイトンブオープン HTO-300S	294,000	299,000
11	2-7833-12	ハイトンブオープン HTO-450S	357,000	361,000
20	1-9383-41	インキュベーター EI-600V	115,000	125,000
20	1-9383-42	インキュベーター EI-700V	120,000	130,000
20	1-9384-31	インキュベーター EIP-600V	123,000	133,000
20	1-9384-32	インキュベーター EIP-700V	128,000	138,000
20	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,500	3,800
20	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,500	4,900
20	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	7,500	8,200
22	1-5421-41	小型インキュベーター IC-150MA	75,000	78,000
23	1-6030-01	大型インキュベーター SIC-350	369,000	398,000
26	1-5517-04	ハンディUVランプ用部品 SW4W放電管	3,400	3,600
27	1-6112-01	コンパクトクールインキュベーターICI1	69,800	75,000
28	1-6150-01	クールインキュベーター ICI100	128,000	135,000
29	2-926-02	クールインキュベーター FCI-280H	85,000	89,000
33	1-4594-31	サーマックス TM-1A	53,000	56,000
33	1-4594-32	サーマックス TM-2A	69,000	72,000
33	1-4601-11	ホットプレート用外部温度センサー	4,600	4,800
33	1-5424-02	サーマルロボ用オプション フタ	5,000	5,500
33	1-4165-01	冷却コイル TR-C	13,200	13,800
33	1-4166-01	外部循環ノズル TR-N	8,600	9,000
33	1-4594-17	恒温水槽用スノコ	4,800	5,000
33	1-4594-26	通信ケーブル	2,500	2,700
34	1-4165-01	冷却コイル TR-C	13,200	13,800
34	1-4166-01	外部循環ノズル TR-N	8,600	9,000
34	1-5469-11	外部センサーOS-150SLTC/TR用	14,800	15,500
34	1-5521-02	出力リード線 OPC 2m	4,500	4,800
34	1-4163-04	サーマルロボ用PP製水槽 P-1	2,770	3,000
34	1-5424-02	サーマルロボ用オプション フタ	5,000	5,500
36	1-4196-01	エコミー恒温水槽アナログタイプEA-1	88,000	93,000
36	1-4195-11	エコミー恒温水槽 ED-2	133,000	138,000
37	1-103-03	アクリル水槽 小	14,500	16,000
37	1-103-04	アクリル水槽 大	21,400	23,500
37	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400
38	1-4595-21	ECウォーターバスEW-100R	25,000	27,000
38	1-2944-01	ECウォーターバスEW-100RD	37,000	39,000
38	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400
38	3-1480-01	大型ウォーターバスBWB-300	64,500	68,000
38	3-1496-01	バススターラー用攪拌スノコ	14,000	15,000
40	1-2943-01	ECウォーターバスEW-100K	27,000	29,000
40	1-2944-02	ECウォーターバスEW-100KD	39,500	41,500
40	1-4596-12	スノコ(角型)	3,900	4,500
40	1-6111-11	スマートウォーターバス TB-1N	55,000	58,000
40	1-6111-12	スマートウォーターバス TB-2N	62,000	65,000
40	1-6111-13	スマートウォーターバス TB-1用フタ	7,000	7,500
40	1-6111-14	スマートウォーターバス TB-2用フタ	9,800	10,500
43	1-5521-02	出力リード線 OPC 2m	4,500	4,800
43	1-5518-01	恒温水槽(窓付)用フタ 27C	12,000	14,000
43	1-5518-02	恒温水槽(窓付)用フタ 42C	13,000	15,000
43	1-5518-03	恒温水槽(窓付)用フタ 70C	14,000	16,000
44	1-4141-03	かきまぜ循環ポンプ FKP-1	28,000	30,000
44	1-5802-11	水位保持コントローラ WLC-SA	44,000	49,000
45	2-7824-01	低温恒温水槽(ベルチェ式) CTB-1	175,000	178,000
45	2-7824-02	低温恒温水槽(ベルチェ式) CTB-2	220,000	228,000
47	1-2949-01	ECウォーターバススターラEWS100R	48,400	49,000
47	1-2951-01	ECウォーターバススターラEWS100RD	63,800	65,000
47	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400
47	2-7940-31	ウォーターバススターラーWBS-80M	59,000	59,800
47	3-1496-01	バススターラー用攪拌スノコ	14,000	15,000
47	3-1496-01	バススターラー用攪拌スノコ	14,000	15,000
48	1-5172-01	シェイキングバス SB-13	145,000	148,000
48	1-5172-02	シェイキングバス SB-20	196,400	198,000
50	1-4596-21	ECオイルバスEO-200R	28,000	30,000
50	1-2948-01	ECオイルバスEO-200RD	39,600	41,600
50	1-2947-01	ECオイルバスEO-200K	29,500	31,500
50	1-2948-02	ECオイルバスEO-200KD	41,800	43,800
50	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
50	1-4596-12	スノコ(角型)	3,900	4,500
50	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400
50	2-7904-11	恒温油槽 EO-2	138,000	145,000
50	2-9146-01	耐熱シリコンオイルASO-100	7,000	7,700
51	1-2950-01	ECオイルバススターラEOS-200R	50,600	51,600
51	1-2952-01	ECオイルバススターラEOS-200RD	66,000	67,000
51	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400
51	2-7939-21	オイルバススターラOBS-200M	64,500	68,000
51	3-1496-01	バススターラー用攪拌スノコ	14,000	15,000
52	1-103-03	アクリル水槽 小	14,500	16,000
52	1-103-04	アクリル水槽 大	21,400	23,500
52	1-4163-01	ステンレス槽 S-1	30,000	31,000
52	1-4163-02	ステンレス槽 S-2	36,000	37,000
52	1-4163-03	ステンレス槽 S-3	44,600	46,000
53	6-498-01	フラスコダイバーリングL 青	2,400	2,500
53	6-498-02	フラスコダイバーリングM 黄	2,100	2,200
53	6-498-03	フラスコダイバーリングS 赤	1,600	1,700
53	1-1983-01	ピーカーダイバーホルダー BH-100	7,050	7,300
53	1-1983-02	ピーカーダイバーホルダー BH-200	7,600	7,900
53	1-1983-03	ピーカーダイバーホルダー BH-300	8,200	8,500
53	1-1983-04	ピーカーダイバーホルダー BH-500	8,900	9,200
53	1-1983-05	ピーカーダイバーホルダー BH-1000	9,900	10,300
54	1-5903-01	バストリートメントS5525-4OZ	9,100	9,200
55	1-9386-31	ホットプレート CHP-170AF	36,500	38,000
55	1-9386-32	ホットプレート CHP-250AF	52,000	56,000
55	1-9386-33	ホットプレート CHP-400AF	82,500	88,000
55	1-9387-41	ホットプレート CHP-170DF	37,500	41,000
55	1-9387-42	ホットプレート CHP-250DF	57,500	59,000
56	1-4601-31	ホットプレート ND-1A	45,000	47,000
56	1-4601-32	ホットプレート ND-2A	68,000	70,000
56	1-4601-11	ホットプレート用外部温度センサー	4,600	4,800
56	1-4594-26	通信ケーブル	2,500	2,700
57	3-6512-03	スタンダードホットプレートASHP-1S	44,800	39,800
57	3-6512-04	スタンダードホットプレートASHP-1L	64,800	59,800
58	1-9385-21	エコミーホットプレートEHP-170N	24,200	26,000
58	1-9385-22	エコミーホットプレートEHP-250N	35,000	36,500
58	1-9385-23	エコミーホットプレートEHP-400N	58,000	59,500
59	1-5892-23	ホットプレート HP88854200	41,100	42,400
59	1-5892-21	ホットプレート HP88857200	45,700	47,100
59	1-5892-22	ホットプレート HP88850200	61,300	63,200
61	2-644-01	ホットプレートHPR-4030	110,000	115,000
61	2-645-01	ビッグホットプレートHPRB-6040	168,000	170,000
61	2-647-01	高温ホットプレートHPRH-4030	258,000	260,000
62	2-661-01	防滴ホットプレートHPRW-4030	250,000	238,000
63	1-5170-01	ネオホットプレートHI-1000	82,000	86,000
63	3-6767-01	ネオホットプレートα NHA-3030	82,000	86,000
63	1-6141-11	トレータイプホットプレートTHI1000	98,000	108,000
65	1-5885-01	メガホットプレート EC-7050	148,000	168,000
67	1-6110-01	非粘着シート 300×400	4,500	4,800
67	1-6110-02	非粘着シート 180×180	2,300	2,500
68	3-7041-01	ドライブロックバス HB120-S	46,000	49,800
68	3-7041-11	ブロック 18900218	13,000	14,000
68	3-7041-12	ブロック 18900219	13,000	14,000
68	3-7041-13	ブロック 18900253	13,000	14,000
68	3-7041-14	ブロック 18900220	13,000	14,000
68	3-7041-15	ブロック 18900221	13,000	14,000
68	3-7041-16	ブロック 18900222	13,000	14,000
68	3-7041-17	プレート 18900223	13,000	14,000
68	3-7041-18	ブロック 18900224	13,000	14,000
69	1-2811-01	ドライブロックバスMyBL-100	43,000	45,000
69	1-2811-02	ドライブロックバスMyBL-100C	92,000	95,000
69	1-2933-01	ブロックバスシェーカーMyBL-100S	129,000	135,000
69	1-2811-11	ブロック A-100 Block	14,300	15,800
69	1-2811-12	ブロック B-100 Block	14,300	15,800
69	1-2811-13	ブロック C-100 Block	14,300	15,800
69	1-2811-14	ブロック D-100 Block	14,300	15,800
69	1-2811-15	ブロック G-100 Block	19,800	22,000
69	1-2811-16	ブロック H-100 Block	19,800	22,000
69	1-2811-17	ブロック I-100 Block	13,000	14,800
70	1-2812-01	ミニブロックバスMyBL-10	29,800	32,000
70	2-951-01	ミニケールブロックバスMyBL-10C	59,400	63,000
70	1-2812-11	ブロック A-10 Block	7,800	8,800
70	1-2812-12	ブロック B-10 Block	7,800	8,800
70	1-2812-13	ブロック C-10 Block	7,800	8,800
70	1-2812-14	ブロック D-10 Block	7,800	8,800

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
70	1-2812-15	ブロック E-10 Block	9,800	10,800
70	1-2812-16	ブロック F-10 Block	7,800	8,800
70	1-2812-17	ブロック G-10 Block	7,800	8,800
70	1-2932-01	プレート用ブロックバスMyBL-P2	85,800	89,000
70	1-2934-01	シェイクインキュベータMyBLP2S	108,000	112,000
71	1-3162-11	ホットドライバス HDB-1N	56,300	57,000
71	1-3162-12	ホットドライバス HDB-2N	64,400	65,000
71	1-7554-11	ブロック 0.5mlマイクロチューブ	18,000	19,800
71	1-7554-12	ブロック 1.5mlマイクロチューブ	18,000	19,800
71	1-7554-21	THB用 5mlチューブブロック	18,500	19,800
71	1-7554-13	ブロック 試験管12mm	18,000	19,800
71	1-7554-14	ブロック 試験管15mm	18,000	19,800
71	1-7554-15	ブロック 試験管16.5mm	18,000	19,800
71	1-7554-16	ブロック 試験管18mm	18,000	19,800
71	1-7554-17	ブロック 試験管21mm	18,000	19,800
71	1-7554-18	ブロック 試験管24mm	18,000	19,800
71	1-7554-19	ブロック 試験管25mm	18,000	19,800
71	1-7554-20	ブロック 試験管30mm	18,000	19,800
74	2-9528-01	ミニブロックバスMD-MINI	39,000	42,000
74	2-9528-02	ミニブロックバスMC0203	87,000	95,000
75	3-7036-11	ブロック 18900238	18,500	19,500
75	3-7036-12	ブロック 18900237	18,500	19,500
75	3-7036-13	ブロック 18900239	18,500	19,500
75	3-7036-14	ブロック 18900240	18,500	19,500
75	3-7036-15	ブロック 18900241	19,500	20,500
75	3-7036-16	ブロック 18900242	19,500	20,500
75	3-7036-17	プレート 18900243	18,500	19,500
75	3-7036-18	プレート 18900244	18,500	19,500
86	1-6033-12	高性能マッフル炉 HPM-1N	398,000	418,000
86	1-6033-13	高性能マッフル炉 HPM-2N	638,000	648,000
87	1-5925-01	ガス置換マッフル炉 HPM-0G	485,000	495,000
87	1-5925-02	ガス置換マッフル炉 HPM-1G	535,000	545,000
87	1-5925-03	ガス置換マッフル炉 HPM-2G	758,000	768,000
88	1-7555-42	プログラム管状電気炉TMF-500N	315,000	325,000
88	1-7555-11	セラミック製炉心管 TMF-300用	12,000	12,800
88	1-7555-12	セラミック製炉心管 TMF-500用	14,000	14,800
88	1-7555-15	セラミック製炉心管 TMF-700用	28,000	28,800
88	1-7555-43	TMF-300N用ガス置換ユニット	52,000	55,000
88	1-7555-44	TMF-500N用ガス置換ユニット	58,000	61,000
88	1-7555-45	TMF-500N石英炉心管用ユニット	58,000	61,000
88	1-7555-46	TMF-700N用ガス置換ユニット	70,000	73,000
88	1-7555-47	TMF-700N石英炉心管用ユニット	70,000	73,000
89	1-7555-44	TMF-500N用ガス置換ユニット	58,000	61,000
89	1-7555-45	TMF-500N石英炉心管用ユニット	58,000	61,000
94	1-5447-01	投込みパイプヒーター WPS-110	15,000	15,500
94	1-8691-01	温度コントロールセット SWS1503	38,000	40,000
94	1-8691-02	温度コントロールセット SWS1505	38,000	40,000
94	1-8691-03	温度コントロールセット SWS1510	39,000	41,000
94	3-1600-01	投込みヒーター-SAA1103	18,000	19,000
94	3-1600-02	投込みヒーター-SAA1105	19,000	20,000
94	3-1600-03	投込みヒーター-SAA1110	24,500	25,800
98	1-5468-11	流量調整バルブ V-2	4,000	4,600
98	1-5521-01	外部センサー OS-150 LTB用	13,000	15,000
98	1-5521-02	出力リード線 OPC 2m	4,500	4,800
98	1-5468-21	低温恒温水槽用断熱ホース 1m	4,500	5,000
98	1-5468-22	低温恒温水槽用断熱ホース 3m	13,000	13,500
98	1-5468-23	低温恒温水槽用断熱ホース 5m	19,500	20,000
101	1-7557-01	温水循環装置 HTC-1000	250,000	260,000
101	1-5469-11	外部センサーOS-150SLTC/TR用	14,800	15,500
103	1-5468-11	流量調整バルブ V-2	4,000	4,600
103	1-5469-11	外部センサーOS-150SLTC/TR用	14,800	15,500
103	1-5521-02	出力リード線 OPC 2m	4,500	4,800
103	1-5468-21	低温恒温水槽用断熱ホース 1m	4,500	5,000
103	1-5468-22	低温恒温水槽用断熱ホース 3m	13,000	13,500
103	1-5468-23	低温恒温水槽用断熱ホース 5m	19,500	20,000
106	2-947-01	ステンレス冷却蛇管RDC-S	8,800	12,800
106	2-947-02	ステンレス冷却蛇管RDC-M	9,800	13,800
106	2-947-03	ステンレス冷却蛇管RDC-L	11,800	15,800
106	1-8978-01	自立コイル式熱交換器 JC-S1	40,000	42,000
106	1-8978-02	自立コイル式熱交換器 JC-S2	44,000	46,000
106	1-8978-03	自立コイル式熱交換器 JC-S3	56,000	58,000
106	1-8978-04	自立コイル式熱交換器 JC-T1	36,000	38,000
106	1-8978-06	自立コイル式熱交換器 JC-T3	49,000	51,000
106	1-8979-01	二重管式熱交換器 NH-S1	80,000	82,000
106	1-8979-02	二重管式熱交換器 NH-S2	100,000	102,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
106	1-8979-03	二重管式熱交換器 NH-T1	63,000	65,000
106	1-8979-04	二重管式熱交換器 NH-T2	70,000	72,000
106	1-5849-01	チタン冷却蛇管 MR-O1	42,000	44,000
106	1-5849-02	チタン冷却蛇管 MR-O2	44,000	46,000
106	1-5849-03	チタン冷却蛇管 MR-O3	48,000	50,000
112	1-8757-02	ポータブル冷凍冷蔵庫 SC-C925	156,000	170,000
120	1-2093-01	スタンド アジャスター付 BST-300	17,400	18,400
120	1-2093-02	スタンド アジャスター付BST-300C	19,600	20,600
120	5-5379-01	スタンド(アジャスター付) WH型	19,500	20,500
120	5-5379-02	スタンド(アジャスター付) WHC型	22,000	23,000
120	1-7489-01	スタンド ST-300	17,400	18,400
120	1-7489-02	スタンド ST-300C	19,600	20,600
120	1-7488-01	スタンド ST-360	18,000	19,000
120	1-7488-02	スタンド ST-360C	20,000	21,000
123	3-7011-02	攪拌機 OS20-PRO	97,000	107,000
124	1-1341-01	デジタル攪拌機 BL-300D	80,900	89,000
127	2-7835-11	ミニ攪拌機 MS-1N	50,000	56,000
129	1-6166-11	真空脱泡装置MVD-300VMT	105,000	110,000
130	1-229-02	ペンシルミキサー DX	19,200	19,800
130	1-229-04	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒1型	1,100	1,200
130	1-229-05	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒2型	1,200	1,300
130	1-229-06	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒3型	1,300	1,400
130	3-3444-01	攪拌機付タンク	175,000	183,400
130	3-3481-01	低残量タンクKCT-50(タンク)	233,800	234,400
130	3-3481-02	低残量タンクKCT-100(タンク)	263,800	264,400
130	3-3481-11	低残量タンクKMC-408 40W	169,400	209,000
130	3-3481-12	低残量タンクKMC-608 60W	176,400	209,000
132	1-315-02	攪拌機用十字クランプ	14,600	15,400
133	1-9401-01	PTFE攪拌羽根 50×19×3	460	400
133	1-9401-02	PTFE攪拌羽根 60×19×3	460	400
133	1-9401-03	PTFE攪拌羽根 75×20×4	490	430
133	1-9401-04	PTFE攪拌羽根 90×24×4	590	550
133	1-9401-05	PTFE攪拌羽根 125×30×5	1,640	1,400
137	1-4602-32	マグネチックスターラー RS-1DN	22,900	25,000
137	1-4605-32	マグネチックスターラーRS-6DN	91,500	95,000
137	1-4602-41	マグネチックスターラー RS-1AN	16,500	19,000
137	1-4604-31	マグネチックスターラーRS-4AN	57,200	59,500
137	1-4605-31	マグネチックスターラーRS-6AN	86,400	89,000
138	3-6518-01	ミニスターラー NMS-O5	7,800	8,400
138	3-6518-02	ミニスターラー NMS-2	9,800	10,800
138	2-4990-01	パソリナミニスターラーCT-MINI	7,300	7,800
139	3-7012-01	薄型マグネチックスターラFlatSpin	14,900	15,300
141	2-4991-01	マグネチックスターラーHS-1AN	23,100	24,000
141	2-4992-01	マグネチックスターラーHS-4AN	54,600	55,000
141	2-4993-02	マグネチックスターラーHS-6AN	78,700	79,000
141	2-4992-01	マグネチックスターラーHS-1DN	32,400	33,000
141	2-4994-01	マグネチックスターラーHS-4DN	63,300	64,000
141	2-4994-02	マグネチックスターラーHS-6DN	89,700	90,000
142	2-952-01	電磁式スターラーMLS-100C	31,500	36,000
143	1-1463-01	マルチスターラー MS-51M	92,200	97,000
143	1-1463-02	マルチスターラー MS-52M	130,000	135,000
143	1-1463-03	マルチスターラー MS-53M	180,000	185,000
148	1-5917-21	ウルトラスターラーMSA-1N	78,000	80,000
148	1-5917-22	ウルトラスターラーMSD-1N	87,000	89,000
148	1-5917-31	ウルトラスターラー MSA-1NT	86,000	88,000
148	1-5917-32	ウルトラスターラー MSD-1NT	95,000	97,000
154	1-4606-42	ホットスターラREXIM RSH-1DN	34,200	36,000
154	1-4606-31	ホットスターラREXIM RSH-1AN	28,400	30,000
156	2-8080-31	ホットスターラー CHPS-170AF	40,000	43,000
156	2-8080-32	ホットスターラー CHPS-250AF	56,000	61,000
156	2-8081-41	ホットスターラー CHPS-170DF	45,000	46,000
156	2-8081-42	ホットスターラー CHPS-250DF	60,000	64,000
158	3-7032-02	プレートスターラーMS-H-Pro+	49,000	51,000
158	3-7032-03	プレートスターラーMS-H-ProT	54,000	56,000
159	3-7034-01	ホットスターラー MS7-H550-S	56,000	58,000
159	3-7034-02	ホットスターラー MS-H550-PRO	68,000	70,000
160	3-6211-01	ホットスターラー ARE	49,500	53,500
160	3-6211-02	ホットスターラー AREC	72,000	77,800
162	1-5822-23	プレートスターラーSP88854200	49,200	50,700
162	1-5822-21	プレートスターラーSP88857200	53,700	55,400
162	1-5822-22	プレートスターラーSP88850200	69,500	71,600
162	3-5192-01	ホットプレート HP88857290	69,100	71,200
162	3-5192-02	プレート&スターラーSP88857290	75,100	77,400
163	2-1205-01	バイアルホットスターラHSH-10VA	98,000	103,000
169	7-226-01	回転子ケース 233×97×48	3,000	3,500

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
169	1-1212-02	回転子ケース R φ170×51	8,300	8,800
171	2-925-01	ミニ試験管ミキサーMVM-10	12,000	13,500
171	3-7028-01	ボルテックスミキサーMX-F(50Hz)	16,000	16,800
171	3-7028-02	ボルテックスミキサーMX-F(60Hz)	16,000	16,800
173	3-6215-01	試験管ミキサー ZX3	29,500	31,500
173	3-6215-02	試験管ミキサー TX4	49,500	52,500
173	3-6215-11	試験管ミキサー ソフトブラットフォーム	5,500	5,800
173	3-6215-12	ミキサーチューブ用ブラットフォーム	6,500	6,900
173	3-6215-13	マイクロプレート用ブラットフォーム	9,500	10,100
173	2-9839-01	ボルテックスミキサーHS120318	37,000	39,000
175	1-7573-01	多連式マイクロプレートミキサーNS-4P	67,800	69,000
177	3-7027-01	マイクロプレートミキサー MX-M	34,300	35,800
182	3-6560-01	電磁式オービタルシェーカー COSH6	150,000	155,000
185	3-6574-01	チューブローター ATR280	47,200	50,000
187	2-922-11	10ml/15mlチューブホルダー	1,800	2,000
187	2-922-12	5ml/7mlチューブホルダー	1,800	2,000
187	2-922-13	1.5ml/2mlチューブホルダー	1,800	2,000
187	2-922-14	0.5ml/0.8mlチューブホルダー	2,000	2,200
187	2-922-15	ミニローター50mlチューブホルダー	2,000	2,200
187	1-5174-01	ビッグローターBR-2	185,000	198,000
188	3-7019-01	ミックスローター MX-T6-S	45,000	52,000
188	3-7019-02	ミックスローター MX-T6-Pro	75,000	78,000
188	1-1186-12	ミックスローターバリアブル VMR-5R	117,000	120,000
193	2-927-01	超音波ホモジナイザーTHU-80	195,000	220,000
203	1-7607-01	圧搾器(SUS製) HGS-01	135,000	142,000
203	1-7607-11	圧搾器(SUS製) 絞り袋	4,700	5,000
209	2-4215-01	サンプル採取用バッグスタンドBG-SA	10,500	11,500
209	6-9620-01	バッグスタンド 大(5枚用)	12,000	13,000
209	6-9620-02	バッグスタンド 大(1枚用)	5,000	5,400
209	6-9620-03	バッグスタンド 小(5枚用)	9,000	9,800
209	6-9620-04	バッグスタンド 小(1枚用)	3,000	4,200
211	1-6002-11	熱プレス機用金型 φ7	20,500	21,000
211	1-6002-12	熱プレス機用金型 φ8	20,500	21,000
211	1-6002-13	熱プレス機用金型 φ9	30,500	32,000
211	1-6002-14	熱プレス機用金型 φ10	30,500	32,000
211	1-6002-15	熱プレス機用金型 φ11	30,500	32,000
211	1-6002-16	熱プレス機用金型 φ12	30,500	32,000
211	1-6002-17	熱プレス機用金型 φ13	30,500	32,000
211	1-6002-18	熱プレス機用金型 φ14	30,500	32,000
211	1-6002-19	熱プレス機用金型 JIS-K7171型	244,000	255,000
211	1-6002-21	熱プレス機用金型 JIS-K7139型	244,000	255,000
215	2-7816-01	卓上型ポットミル架台 PM-001	143,400	145,000
217	3-6093-01	サンプル破碎装置 本体	890,000	740,000
224	3-6385-01	ガラスビーズ 3 MATT	10,300	12,000
224	3-6385-02	ガラスビーズ 16 MATT	15,600	18,000
224	3-6386-01	ガラスビーズ 3 GLOSSY	12,300	14,000
224	3-6386-02	ガラスビーズ 16 GLOSSY	18,700	21,000
224	2-9522-01	ガラスビーズASGB-20	2,500	2,650
224	2-9522-02	ガラスビーズASGB-60	2,500	2,650
224	2-9522-03	ガラスビーズASGB-100	2,500	2,650
224	2-9522-04	ガラスビーズASGB-180	2,500	2,650
224	2-9522-05	ガラスビーズASGB-240	2,500	2,650
224	2-9522-06	ガラスビーズASGB-320	2,500	2,650
225	2-888-01	メノ-乳鉢50X60X18	15,000	16,000
225	2-888-02	メノ-乳鉢55X70X20	19,200	22,000
225	2-888-03	メノ-乳鉢65X80X25	26,000	29,000
225	2-888-04	メノ-乳鉢70X90X30	36,000	43,500
225	2-888-05	メノ-乳鉢80X100X32	45,000	58,000
225	2-888-06	メノ-乳鉢100X120X40	77,000	86,000
225	2-888-07	メノ-乳鉢110X130X42	100,000	118,000
225	2-888-08	メノ-乳鉢120X150X50	170,000	198,000
225	2-887-08	メノ-乳鉢100X120X30	36,000	42,000
225	2-887-09	メノ-乳鉢110X130X33	42,000	54,000
225	2-887-10	メノ-乳鉢130X150X40	70,000	98,000
226	3-6732-01	石英乳鉢 SJMO-50	40,000	46,000
226	3-6732-02	石英乳鉢 SJMO-60	47,000	55,000
226	3-6732-03	石英乳鉢 SJMO-65	65,000	75,000
226	3-6732-04	石英乳鉢 SJMO-75	94,000	108,000
226	3-6732-05	石英乳鉢 SJMO-80	124,000	142,000
226	3-6732-06	石英乳鉢 SJMO-90	152,000	174,000
226	3-6673-01	ジルコニア乳鉢セット ZM-50	55,000	58,400
226	3-6673-02	ジルコニア乳鉢セット ZM-65	81,000	85,600
226	3-6673-03	ジルコニア乳鉢セット ZM-80	113,000	120,000
228	2-9037-01	スタンダード乳鉢211a/0	1,220	1,600
228	2-9037-02	スタンダード乳鉢211a/1/0	1,440	1,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
228	2-9037-03	スタンダード乳鉢211a/2a	1,730	2,300
228	2-9037-04	スタンダード乳鉢211a/3	2,600	3,200
228	2-9037-05	スタンダード乳鉢211a/3a	3,200	4,300
228	2-9037-06	スタンダード乳鉢211a/5	5,200	6,000
228	2-9037-07	スタンダード乳鉢211a/6	8,200	9,800
229	1-6022-01	中容量マグネット乳鉢セット 80g磁製	33,000	35,000
229	1-6022-02	中容量マグネット乳鉢セット 130g磁製	35,000	37,000
229	1-6023-03	マグネット乳鉢ゴム台座 MNG-03	5,600	7,000
229	1-6023-04	マグネット乳鉢ゴム台座 MNG-04	5,600	7,000
229	1-6020-11	めのう乳鉢台座 MEG-5G	12,000	13,000
229	1-6020-12	めのう乳鉢台座 MEG-10G	16,000	17,000
229	1-6020-13	めのう乳鉢台座 MEG-15G	20,000	21,000
229	1-8982-01	マグネット乳鉢セット 80G-AL	150,000	155,000
229	1-8982-02	マグネット乳鉢セット 130G-AL	166,000	170,000
232	1-8990-11	ミニふるい振とう機 MVS-1N	75,000	82,000
232	5-3269-01	水平旋回ふるい SKH-01	252,900	255,000
233	5-5600-16	電磁ふるい振とう機メノ-乳鉢 粉碎機用	325,000	330,000
233	5-5600-19	電磁ふるい振とう機ステンレス乳鉢	205,000	210,000
240	1-7642-01	嵩密度測定器 KAM-01	84,000	92,000
240	1-7643-01	安息角測定器 ASK-01	104,000	112,000
242	1-6514-01	塩ビ台ナイロンフイル目詰除去ブラシNo1	3,700	4,100
242	1-6514-02	塩ビ台ナイロンフイル目詰除去ブラシNo2	3,700	4,100
242	1-6514-03	塩ビ台ナイロンフイル目詰除去ブラシNo3	3,700	4,100
242	1-6514-04	塩ビ台ナイロンフイル目詰除去ブラシNo4	3,700	4,100
243	2-9524-01	ブラスト用研磨材AS-24	3,700	4,000
243	2-9524-02	ブラスト用研磨材AS-60	3,700	4,000
243	2-9524-03	ブラスト用研磨材AS-100	3,700	4,000
243	2-9524-04	ブラスト用研磨材AS-150	3,700	4,000
243	2-9524-05	ブラスト用研磨材AS-220	3,700	4,000
248	1-2880-01	コーティングヤスリ BRST5052	7,800	8,600
248	1-2880-02	コーティングヤスリ BRST0556T	9,500	10,500
261	1-6859-21	超音波はんだ付け装置 USM-560	580,000	490,000
270	1-3519-01	ポンプ用オプション 1×1sss	5,900	6,200
270	1-3519-02	ポンプ用オプション 2×1sss	5,900	6,200
270	1-3519-03	ポンプ用オプション2.4×0.8sss	5,900	6,200
270	1-3519-04	ポンプ用OP 13# 0.8×1.6	4,000	4,200
270	1-3519-05	ポンプ用OP 14# 1.6×1.6	5,800	6,100
270	1-3519-06	ポンプ用OP 19# 2.4×1.6	7,100	7,500
270	1-3519-07	ポンプ用OP 16# 3.1×1.6	8,100	8,500
270	1-3519-08	ポンプ用OP 25# 0.8×1.6	14,200	15,000
270	1-3519-09	ポンプ用OP 17# 6.4×1.6	26,300	28,000
270	1-3519-10	ポンプ用OP 18# 7.9×1.6	31,600	33,000
270	1-3519-11	ポンプ用OP 15# 4.8×2.5	21,500	22,500
270	1-3519-12	ポンプ用OP 24# 6.4×2.5	22,700	24,000
270	1-3519-13	チュービングポンプ用オプションDG-1	28,000	29,500
270	1-3519-14	チュービングポンプ用オプションDG-2	31,000	32,500
270	1-3519-15	チュービングポンプ用オプション1515	35,000	37,000
270	1-3519-16	チュービングポンプ用オプション2515	35,000	37,000
270	1-3519-17	ポンプ用オプション フットスイッチ	7,400	7,770
270	1-7580-11	チュービングポンプ TP-1973D	54,000	56,000
270	1-7580-12	チュービングポンプ TP-1973	35,000	37,000
270	1-7580-13	チュービングポンプ TP-1973R	54,000	56,000
270	1-9028-11	チュービングポンプ MP-1983E	68,000	70,000
271	1-5916-11	チュービングポンプチューブカートリッジL	6,000	7,000
271	1-5916-12	チュービングポンプチューブカートリッジH	6,000	7,000
272	1-5425-03	追加ポンプヘッド ISO-313X	38,500	38,900
275	1-1975-03	送液ポンプ用チューブ 06418-16	11,500	12,500
275	1-1649-06	送液ポンプ用チューブ 96412-18	64,000	64,500
285	1-7899-01	シールレスポンプ SL-2S	27,000	33,000
285	1-7899-02	シールレスポンプ SL-3S	32,000	35,000
285	1-7899-03	シールレスポンプ SL-5SN(H)	35,000	41,000
285	1-7899-04	シールレスポンプ SL-5SN(U)	35,000	41,000
285	1-7899-05	シールレスポンプ SL-7SN(H)	38,000	43,000
285	1-7899-06	シールレスポンプ SL-7SN(U)	38,000	43,000
285	1-7899-09	シールレスポンプ SL-20	59,000	61,000
285	1-7899-12	シールレスポンプ SL-20N(H)	59,000	61,000
285	1-7899-13	シールレスポンプ SL-20N(U)	59,000	61,000
285	1-7899-16	シールレスポンプ SL-35N 50Hz	88,000	96,000
285	1-7899-17	シールレスポンプ SL-35N 60Hz	88,000	96,000
285	1-7899-18	シールレスポンプ SL-40N 50Hz	122,000	146,000
285	1-7899-19	シールレスポンプ SL-40N 60Hz	122,000	146,000
285	1-7899-20	シールレスポンプ SL-75N 50Hz	162,000	172,000
285	1-7899-21	シールレスポンプ SL-75N 60Hz	162,000	172,000
286	1-8439-01	可変速耐薬ギアポンプ AWT-40W	94,000	99,000
287	2-8156-01	ギヤポンプユニット GPU-1	45,000	48,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
287	2-8156-02	ギヤポンプユニット GPU-2	48,000	51,000
287	2-8156-03	小型耐薬ギヤポンプ GPU-3	53,000	56,000
288	1-4248-01	ミニウォーターポンプ EWP-01	19,800	22,000
295	6-9201-01	パレルポンプ 5601-0500	70,000	48,000
300	1-7482-11	マルチエアーステーションMAS-1	26,600	28,000
300	1-7578-01	ミニエア-ポンプ EAP-01	23,100	25,000
305	1-7483-31	アスピレーター減圧調整弁	20,000	25,000
305	1-5834-01	アスピレーター AS-01	76,000	78,000
308	6-9727-01	加減圧両用ポンプ J1-16666	144,000	148,000
321	2-623-11	ポンプシステムTURBOLABSL80H	1,210,000	1,365,000
323	2-943-01	エコノミー油回転真空ポンプAOP42C	16,800	18,000
323	1-2357-01	ツーステージ真空ポンプVP-215	28,000	34,500
323	1-2357-02	小型ツーステージ真空ポンプVP-225	32,000	42,000
323	1-2357-04	ツーステージ真空ポンプVP-235	38,000	46,800
323	1-2357-05	ツーステージ真空ポンプVP-245	39,500	48,800
324	2-928-17	真空ポンプKF16センターレスト316	980	1,100
333	2-625-01	クランピングリングDN 10/16 KF	2,300	1,800
333	2-623-02	クランピングリングDN 20/25 KF	2,800	2,100
333	2-625-03	クランピングリングDN 32/40 KF	3,200	2,300
333	2-626-01	ロングフランジDN10KF	4,600	2,600
333	2-626-02	ロングフランジDN16KF	4,800	2,600
333	2-626-03	ロングフランジDN25KF	6,000	3,100
333	2-626-04	ロングフランジDN40KF	9,500	4,000
333	2-788-01	真空用電気フィードスルーFE16/9S	19,200	28,000
333	2-788-02	真空用電気フィードスルーFE16/9	36,500	43,000
333	2-788-11	真空用電気フィードスルー大気側コネクタ	13,700	20,000
333	2-788-12	真空用電気フィードスルー真空側コネクタ	14,500	18,000
334	1-4243-01	ニードルバルブユニット PSR-01	13,000	14,000
334	2-7842-01	真空トラップ樹脂製 TRAP-01	5,200	5,500
334	2-7842-02	真空トラップ樹脂製 TRAP-02	5,200	5,500
346	1-9990-12	校正分銅内蔵精密電子天秤410G1M	90,000	98,000
346	1-9990-13	校正分銅内蔵精密電子天秤2200G001	82,500	98,000
346	1-9990-14	校正分銅内蔵精密電子天秤4200G001	90,000	98,000
353	1-5164-11	電子天秤 IB-300	31,000	33,000
353	1-5164-12	電子天秤 IB-1K	29,000	30,500
353	1-5164-13	電子天秤 IB-3K	30,000	33,000
357	1-4997-01	アズプロミニスケール ACS200	6,800	7,700
357	1-4997-02	アズプロミニスケール ACS2000	6,800	7,700
357	1-4997-03	アズプロミニスケール ACS5000	8,300	9,100
359	1-5774-11	コンパクトびん ACアダプター	3,600	3,400
368	1-4635-11	バランスディッシュ BD-1 千入	5,000	5,500
368	1-4635-12	バランスディッシュ BD-2 千入	7,500	8,200
368	1-4635-13	バランスディッシュ BD-3	15,800	16,300
368	1-4636-11	バランスディッシュ非帯電BDA-1 千入	5,600	6,100
368	1-4636-12	バランスディッシュ非帯電BDA-2 千入	8,700	9,400
368	1-4636-13	バランスディッシュ非帯電BDA-3	19,500	20,000
368	3-1569-01	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-1	8,700	9,400
368	3-1569-02	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-2	16,800	18,200
368	3-1569-03	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-3	24,500	26,800
368	1-3145-01	ディスボトレー DT-1 500入	4,200	4,300
368	1-3145-02	ディスボトレー DT-2 500入	7,400	7,800
368	1-3145-03	ディスボトレー DT-3 200入	6,400	6,600
368	1-3145-04	ディスボトレー DT-4 100入	5,500	5,700
368	1-3145-05	ディスボトレー DT-5 100入	8,000	8,250
368	2-9633-01	バランストレイDY-1 (ナチュラル)	6,200	6,600
368	2-9633-02	バランストレイDY-2 (ナチュラル)	7,700	8,500
368	2-9633-03	バランストレイDY-3 (ナチュラル)	12,750	13,600
368	2-9634-01	バランストレイDYS-1 (非帯電)	7,300	7,800
368	2-9634-02	バランストレイDYS-2 (非帯電)	8,300	8,900
368	2-9634-03	バランストレイDYS-3 (非帯電)	13,500	14,500
369	1-5233-01	バランストレイ10mLナチュラル 千枚入	6,800	7,000
369	1-5233-04	バランストレイST-4ナチュラル70ml	9,500	9,800
369	1-5233-02	バランストレイ150mLナチュラル千枚入	10,200	10,500
369	1-5233-03	バランストレイ300mLナチュラル五百入	8,200	8,400
369	1-5239-01	バランストレイ10ml非帯電 1000入	8,300	8,500
369	1-5239-04	バランストレイSTS-4 非帯電70ml	11,000	11,300
369	1-5239-02	バランストレイ150ml非帯電1000入	11,500	11,800
369	1-5239-03	バランストレイ300ml非帯電500入	9,100	9,400
369	1-5841-01	六角バランストレイ 10ml 千枚入	8,300	8,550
369	1-5841-02	六角バランストレイ 50ml 千枚入	11,200	11,500
369	1-5841-03	六角バランストレイ 150ml 千枚入	13,600	14,000
369	1-5841-04	六角バランストレイ 300ml 五百枚入	10,800	11,000
369	1-5842-01	六角バランストレイ10ml 制電タイプ	9,900	10,200
369	1-5842-02	六角バランストレイ50ml 制電タイプ	14,100	14,500
369	1-5842-03	六角バランストレイ150ml 制電タイプ	14,800	15,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
369	1-5842-04	六角バランストレイ300ml 制電タイプ	12,200	12,500
370	2-814-01	薬包紙ケースYKH-1(小)	3,300	3,600
370	2-814-02	薬包紙ケースYKH-2(中)	3,600	3,900
370	2-814-03	薬包紙ケースYKH-3(大)	3,800	4,100
370	2-814-04	薬包紙ケースYKH-4(特大)	4,000	4,350
370	3-6797-01	薬包紙ケース 小用	3,300	3,600
370	3-6797-02	薬包紙ケース 中用	3,600	3,900
370	3-6797-03	薬包紙ケース 大用	3,800	4,100
370	3-6797-04	薬包紙ケース 特大用	4,000	4,350
374	1-584-01	水平台 1型	18,200	19,700
374	1-584-02	水平台 2型	21,000	23,000
374	1-1856-04	除振台VPG2836-007L	55,000	60,500
374	1-1856-05	除振台VPG2836-020L	55,500	61,000
374	1-1856-01	除振台 VPG3545-003L	61,200	67,000
374	1-1856-02	除振台 VPG3545-010L	61,600	67,500
374	1-1856-03	除振台 VPG3545-030L	62,000	68,000
374	1-1856-06	除振台 VPG2836-007HD	67,000	73,500
374	1-1856-07	除振台 VPG2836-020HD	67,500	74,500
374	1-1856-08	除振台 VPG3545-003HD	73,000	80,500
374	1-1856-09	除振台 VPG3545-010HD	73,500	81,000
374	1-1856-10	除振台 VPG3545-030HD	74,000	81,500
375	1-5883-01	天秤カバー ATC-1	16,000	17,300
376	1-583-01	コンパクト天秤カバー 扉付き	16,000	17,300
376	1-583-03	コンパクト天秤カバー 風防型	17,000	18,400
376	3-6777-01	天秤用カバー EAC-1	23,000	25,000
376	3-6777-02	天秤用カバー EAC-2	28,000	30,000
376	1-1596-01	精密天秤用風防 WB-1	38,000	40,000
381	2-5785-12	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A	20,200	20,500
394	1-4594-26	通信ケーブル	2,500	2,700
395	1-6540-01	デジタル温度調節器 TR-KN	24,000	27,000
395	1-6540-02	デジタル温度調節器 TR-KN-T	43,000	46,000
395	1-5719-03	デジタル温度調節器TR-P	31,000	34,000
395	1-5719-04	デジタル温度調節器TR-K	31,000	34,000
395	1-5719-01	フリー電源デジタル温度調節器 TS-P	39,000	43,000
395	1-5719-02	フリー電源デジタル温度調節器 TS-K	39,000	43,000
395	1-5724-01	フリー電源デジタル温度調節器TS-K3	114,000	118,000
398	1-5825-11	デジタル温度調節器 TP-4NK	25,000	27,000
398	1-5825-12	デジタル温度調節器 TP-4NP	26,000	27,500
403	3-1561-01	K熱電対KTO-1050C	4,200	5,000
403	3-1561-02	K熱電対KTO-10100C	4,200	5,000
403	3-1561-03	K熱電対KTO-10150C	4,600	5,500
403	3-1561-04	K熱電対KTO-10200C	4,600	5,500
403	3-1561-05	K熱電対KTO-10300C	5,400	6,000
412	6-7161-01	最高最低温度計 NTS888アラーム付	3,350	3,500
416	1-4860-01	棒状温度計20591	2,440	2,800
417	6-7702-01	標準温度計(棒状) No. 0 成績書付	40,000	47,000
417	6-7702-02	標準温度計(棒状) No. 1 成績書付	13,000	15,000
417	6-7702-03	標準温度計(棒状) No. 2 成績書付	15,000	17,000
417	6-7702-04	標準温度計(棒状) No. 3 成績書付	17,000	20,000
417	6-7702-05	標準温度計(棒状) No. 4 成績書付	20,000	24,000
417	6-7702-06	標準温度計(棒状) No. 5 成績書付	26,000	30,000
417	6-7702-07	標準温度計(棒状) No. 6 成績書付	33,000	38,000
417	6-7702-08	標準温度計(棒状) No. 7 成績書付	41,000	48,000
417	6-7703-01	標準温度計(二重管) No. 0	53,000	61,000
417	6-7703-02	標準温度計(二重管) No. 1	27,000	31,000
417	6-7703-03	標準温度計(二重管) No. 2	30,000	35,000
417	6-7703-04	標準温度計(二重管) No. 3	34,000	39,000
417	6-7703-05	標準温度計(二重管) No. 4	40,000	46,000
417	6-7703-06	標準温度計(二重管) No. 5	52,000	59,000
417	6-7703-07	標準温度計(二重管) No. 6	60,000	69,000
417	6-7703-08	標準温度計(二重管) No. 7	69,000	80,000
418	2-064-01	精密棒状水銀温度計JC-2035	5,800	8,400
418	2-064-02	精密棒状水銀温度計JC-2038	6,600	9,800
418	2-064-03	精密棒状水銀温度計JC-2041	10,000	13,800
418	2-064-04	精密棒状水銀温度計JC-2037	11,200	12,600
418	2-064-05	精密棒状水銀温度計JC-2040	12,000	14,000
418	2-064-06	精密棒状水銀温度計JC-2042	13,100	17,000
418	1-6377-01	温度計 DIST-7 低分留用	10,300	11,600
418	1-6377-02	温度計 DIST-8 高分留用	12,000	13,800
418	1-6377-03	温度計 PP-9 高流動点用	10,000	11,600
418	1-6377-04	温度計 PP-10 低流動点用	12,100	13,900
418	1-6377-05	温度計 VIS-18 動粘度用	32,000	36,800
418	1-6377-06	温度計 VIS-20 動粘度用	32,000	36,800
418	1-6377-07	温度計 VIS-22 動粘度用	35,400	40,000
418	1-6377-08	温度計 VIS-24 動粘度用	35,400	40,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
418	1-6377-09	温度計 PMF-30 P-M低引火点用	10,300	11,800
418	1-6377-10	温度計 PMF-31 P-M高引火点用	11,500	13,200
418	1-6377-11	温度計 COC-32 C-O引火点用	13,200	15,200
418	1-6377-12	温度計 SP-33 低軟化点用	10,100	11,600
418	1-6377-13	温度計 DP-38 グリース滴点用	10,700	12,300
418	1-6377-14	温度計 AP-40 中アニリン点用	12,700	14,600
418	1-6377-15	温度計 SG-42 比重浮ひょう法用	12,400	14,400
418	1-6377-16	温度計 GUM-49 実在ガム用	14,300	16,400
418	1-6377-17	温度計 FP-71 析出点用	11,500	13,800
418	1-6377-18	温度計 VIS-88 動粘度用	32,000	36,800
419	1-9775-01	試薬試験用温度計 No. 1	49,000	59,000
419	1-9775-02	試薬試験用温度計 No. 2	43,000	52,000
419	1-9775-03	試薬試験用温度計 No. 3	46,000	55,000
419	1-9775-04	試薬試験用温度計 No. 4	52,000	62,000
419	1-9775-05	試薬試験用温度計 No. 5	63,000	76,000
419	1-9775-06	試薬試験用温度計 No. 6	78,000	94,000
428	6-8312-01	アースマン通風型乾湿計 Y-5011-A	68,000	78,000
428	6-8312-02	アースマン通風型乾湿計 Y-5011-C	98,000	110,000
430	2-9906-01	真空用テンブ・プレート450-043	4,550	5,000
430	2-9906-02	真空用テンブ・プレート450-065	4,550	5,000
430	2-9906-03	真空用テンブ・プレート450-087	4,550	5,000
430	2-9906-04	真空用テンブ・プレート450-110	4,550	5,000
430	2-9906-05	真空用テンブ・プレート450-132	4,550	5,000
430	2-9906-06	真空用テンブ・プレート450-154	4,550	5,000
430	2-9906-07	真空用テンブ・プレート450-176	4,550	5,000
430	2-9906-08	真空用テンブ・プレート450-198	4,550	5,000
430	2-9906-09	真空用テンブ・プレート450-223	4,550	5,000
430	2-9907-01	真空用テンブプレート101-6V-043	5,500	6,000
430	2-9907-02	真空用テンブプレート101-6V-076	5,500	6,000
430	2-9907-03	真空用テンブプレート101-6V-110	5,500	6,000
430	2-9907-04	真空用テンブプレート101-6V-143	5,500	6,000
430	2-9907-05	真空用テンブプレート101-6V-176	5,500	6,000
430	2-9907-06	真空用テンブプレート101-6V-215	5,500	6,000
441	1-1993-01	簡易データロガー-DL171	11,100	13,800
441	2-3188-01	温湿度データロガー RHT10	15,900	18,800
442	2-7963-03	K熱電対データロガー RX-450K	19,800	21,800
442	1-1727-21	データロガー HT300	65,900	74,000
448	1-3234-11	温湿度プローブ 0572. 6172	31,400	29,800
465	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
465	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
467	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
467	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
469	2-6358-01	パーソナルpH計 PH71-11JAA	80,300	78,000
469	2-6358-02	パーソナルpH計 PH72-21JAA	87,500	85,000
469	2-6358-11	予備電極 PH72SN-11-AA	24,500	24,000
469	2-6358-12	予備電極 PH72SN-21-AA	24,500	24,000
469	2-6358-13	ORP電極 OR72SN-41-AA	26,500	26,000
469	2-6358-14	pH電極 PH72SN-32-AA	26,500	26,000
469	2-6358-15	pH電極 PH72SN-33-AA	26,500	26,000
476	1-873-01	pHメーター-ULTRAPEN PT2	27,000	29,000
476	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	11,500	12,000
477	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
478	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
478	2-6357-01	SCメータ SC72-21JAA	97,800	95,000
478	2-6357-11	SC72用電極 SC72SN-21-AA	30,600	30,000
478	2-6357-12	SC72用電極 SC72SN-11-AA	39,800	39,000
478	2-6357-13	SC72用電極 SC72SN-31-AA	70,400	69,000
478	2-6357-14	SC72用電極 SC72SN-41-AA	70,400	69,000
480	1-709-01	導電率計ULTRAPEN PT1	25,000	27,000
482	2-9349-01	ORP計ULTRAPEN PT-3	32,000	34,000
484	1-5676-02	溶存酸素計ID-150	125,000	125,500
488	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	8,670	4,400
492	1-6653-01	残留塩素測定試薬 DPD-F-1	1,200	1,500
492	1-6653-02	残留塩素測定試薬 DPD-TL-1	1,200	1,500
493	1-6653-01	残留塩素測定試薬 DPD-F-1	1,200	1,500
493	1-6653-02	残留塩素測定試薬 DPD-TL-1	1,200	1,500
493	1-6653-01	残留塩素測定試薬 DPD-F-1	1,200	1,500
493	1-6653-02	残留塩素測定試薬 DPD-TL-1	1,200	1,500
494	2-5819-01	水質検査器キット DPD + pH	28,000	24,000
494	2-5819-03	水質検査器キット DPD	20,000	16,000
495	2-5975-01	ラピッドDPD試薬 25g	4,500	4,600
495	2-5975-03	ラピッドDPDタブレット 100錠	2,300	2,400
495	2-5975-04	ラピッドDPDタブレット-ES	2,100	2,200
502	2-8165-02	水質検知管 203S 銅イオン	2,000	5,000
502	2-8165-03	水質検知管 201SA 塩素イオン	2,000	2,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
502	2-8165-04	水質検知管 201SB 塩素イオン	2,000	2,200
502	2-8165-05	水質検知管 234SA 残留塩素	2,000	2,500
502	2-8165-06	水質検知管 204S シアンイオン	2,000	2,200
502	2-8165-07	水質検知管 77S 溶剤中水分	2,000	3,000
502	2-8165-08	水質検知管 200SA 溶存硫化物	2,000	2,200
502	2-8165-09	水質検知管 200SB 溶存硫化物	2,000	2,200
502	2-8165-10	水質検知管 27 ヒ素	3,000	3,500
505	9-081-01	透視度計 ST-30	5,700	6,200
505	9-081-02	透視度計 ST-50	13,000	14,000
505	9-081-03	透視度計ST-100	22,000	23,800
505	9-081-24	透視度計 共通標識板	400	450
506	2-6425-13	滅菌採水瓶500ml(パイポ入)100入	29,400	27,000
506	2-6425-04	滅菌採水瓶 1000ml/パイポ入 50入	23,400	20,500
506	2-6425-17	滅菌採水瓶500ml(パイポ無)100入	26,400	23,000
506	2-6425-08	滅菌採水瓶 1000ml/パイポ無 50入	20,800	19,000
507	8-5041-01	NT. ハイロート採水器 NT-100	20,000	22,100
507	8-5041-02	NT. ハイロート採水器 NT-250	22,000	24,500
507	8-5041-03	NT. ハイロート採水器 NT-500	27,500	28,800
507	8-5041-04	NT. ハイロート採水器 NT-1000	37,000	38,500
507	3-6917-01	滅菌済サンプリングカップ 30ml	16,000	14,000
507	3-6917-02	滅菌済サンプリングカップ 100ml	19,500	17,000
507	3-6917-03	滅菌済サンプリングカップ 250ml	24,000	21,000
508	1-9840-01	土壌酸度測定器 DM-1	8,000	8,200
508	1-9840-02	土壌酸度測定器 DM-3	8,000	8,200
511	8-5352-27	ガス検知管 アンモニア 105SC	2,000	2,200
511	8-5352-28	ガス検知管 アンモニア 105SD	2,000	2,200
511	8-5352-26	ガス検知管 アンモニア 105SB	2,000	2,200
511	8-5352-40	ガス検知管 一酸化炭素 106SC	2,000	2,200
511	8-5352-59	ガス検知管 塩化水素 173SB	2,000	2,200
511	8-5352-65	ガス検知管 塩素 109U	3,000	3,300
511	8-5353-31	ガス検知管 二酸化炭素 126B	2,000	2,200
511	8-5353-32	ガス検知管 二酸化炭素 126SF	2,000	2,200
511	8-5353-30	ガス検知管 二酸化炭素 126SB	2,000	2,200
511	8-5353-29	ガス検知管 二酸化炭素 126SA	2,000	2,200
511	8-5353-28	ガス検知管 二酸化炭素 126SH	2,000	2,200
511	8-5353-43	検知管 テトラクロロエチレン 135SB	2,000	2,500
511	8-5353-50	ガス検知管 トリクロロエチレン134SB	2,000	2,500
511	8-5353-81	ガス検知管 ホルムアルデヒド 171SB	2,000	2,200
511	8-5353-82	ガス検知管 ホルムアルデヒド 171SC	2,000	2,200
511	8-5353-95	ガス検知管 メルカプタン類 130U	3,000	3,300
511	8-5354-06	ガス検知管 硫化水素 120SB	2,000	2,200
511	8-5354-07	ガス検知管 硫化水素 120SD	2,000	2,200
511	8-5354-08	ガス検知管 硫化水素 120SE	2,000	2,200
511	8-5354-09	ガス検知管 硫化水素 120U	3,000	3,300
511	8-5354-03	ガス検知管 硫化水素 120SF	2,000	2,200
511	8-5353-52	ガス検知管 トルエン 124SA	2,000	2,200
511	8-5353-53	ガス検知管 トルエン 124SB	2,000	2,200
511	8-5352-31	ガス検知管イソプロピルアルコール150U	3,000	3,300
511	8-5352-68	ガス検知管 オゾン 182U	3,000	3,300
511	8-5352-96	ガス検知管 シアン化水素 112SB	2,000	2,200
511	8-5354-37	ガス検知管 エチレンオキシド 122SD	2,200	2,500
511	8-5352-78	ガス検知管 酢酸エチル 111U	3,000	3,300
511	8-5352-70	ガス検知管 酢酸 216S	2,000	2,200
511	8-5352-98	ガス検知管 メタノール 119U	3,000	3,300
511	8-5352-14	ガス検知管 アセトン 102SD	2,000	2,200
511	8-5353-70	ガス検知管 フッ化水素 156S	2,000	2,200
511	8-5353-61	ガス検知管 二硫化炭素 141SB	2,000	2,200
511	8-5352-20	ガス検知管 二酸化硫黄 103SD	2,000	2,200
511	8-5353-60	ガス検知管 二硫化炭素 141SA	2,000	2,200
512	2-8296-01	圧縮空気不純物測定用検知管 600SP	3,000	3,500
512	2-8296-02	圧縮空気不純物測定用検知管 602SP	3,000	3,500
512	2-8296-03	圧縮空気不純物測定用検知管 604SP2	3,000	3,500
512	2-8296-04	圧縮空気不純物測定用検知管 603SP2	3,000	3,500
512	2-8296-05	圧縮空気不純物測定用検知管 601SP	3,000	3,500
516	9-082-01	ガス採集袋 1L 片口	2,200	2,400
516	9-082-02	ガス採集袋 1L 両口	3,100	3,400
516	9-083-01	ガス採集袋 2L片口	2,500	2,750
516	9-083-02	ガス採集袋 2L両口	3,400	3,700
516	9-084-01	ガス採集袋 3L片口	3,400	3,650
516	9-084-02	ガス採集袋 3L両口	4,200	4,600
516	9-085-01	ガス採集袋 4L 片口	3,600	3,950
516	9-085-02	ガス採集袋 4L 両口	4,500	4,900
516	9-086-01	ガス採集袋 5L 片口	3,900	4,200
516	9-086-02	ガス採集袋 5L 両口	4,700	5,150
516	9-087-01	ガス採集袋 10L 片口	9,700	10,600

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
516	9-087-02	ガス採集袋 10L 商口	10,500	11,430
520	6-8500-21	サンプル用残存酸素計 RO-103S本体	390,000	390,500
520	6-8500-31	交換用センサー WA-SGF	18,000	18,500
520	6-8500-32	おくだけサンブラー PO-1	50,000	50,500
520	6-8500-34	加・減圧用サンブラー S-2	80,000	80,500
538	2-9544-12	分光放射照度計MK350Advanced	425,000	349,000
541	1-5237-15	温湿度計0516.0210 ケース	3,900	4,000
543	8-5330-21	ガス検知管 発煙管 301	2,000	2,500
545	1-3460-11	騒音計キャリブレーター TM-100	31,800	33,000
546	1-3340-02	騒音計6238	300,000	280,000
553	1-3229-01	LCRメーターU1731C	43,278	44,000
553	1-3229-02	LCRメーターU1732C	52,299	53,000
553	1-3229-03	LCRメーターU1733C	59,785	60,000
559	1-3452-11	クランプセンサ CT6500	12,000	13,000
559	1-3452-12	クランプリークセンサー 9657-10	20,000	25,000
559	1-3452-13	クランプリークセンサ 9675	20,000	22,000
560	1-5028-01	スライドトランス MSA-10Ⅱ	42,800	54,000
563	1-3021-01	交流安定化電源 ASA-10-Ⅱ	132,000	150,000
563	1-3021-02	交流安定化電源 ASA-20-Ⅱ	202,000	228,000
567	2-624-01	真空データロガー-TM101	195,000	125,000
567	2-624-11	真空データロガーソフトアクセサリキット	32,500	29,000
577	1-5241-01	流量計スタンド TK-O1	3,400	3,800
577	1-5241-12	流量計スタンド TK-O2	4,600	4,800
578	2-941-01	ガス流量計KZ-7002-05A	5,400	6,500
578	2-941-02	ガス流量計KZ-7002-10A	5,400	6,500
578	2-941-03	ガス流量計KZ-7002-25A	5,400	6,500
591	3-7126-02	粘度計用スピンドルセットR2~R7セット	88,000	122,000
592	1-2158-01	携帯型ディスポ粘度計 PDVdi-120	210,000	222,600
592	1-5764-01	ディスポーザル粘度計 PDV-100	285,000	302,000
592	1-4523-01	携帯型ディスポ粘度計 PDVa-100	540,000	572,400
592	1-2158-11	サンプリングチューブ PDVPdi-1001	67,000	71,000
592	1-5764-11	サンプリングチューブ PDVP-1001	79,000	83,700
595	1-4566-01	比重瓶(ゲーリュサック型)10ml	1,380	1,650
595	1-4566-02	比重瓶(ゲーリュサック型)25ml	1,490	1,780
595	1-4566-03	比重瓶(ゲーリュサック型)50ml	1,880	2,150
595	1-4566-04	比重瓶(ゲーリュサック型)100ml	2,180	2,600
596	1-5659-01	標準比重計 小型19本組	73,400	92,200
596	1-5659-11	標準比重計 19-1	3,680	4,600
596	1-5659-12	標準比重計 19-2	3,680	4,600
596	1-5659-13	標準比重計 19-3	2,380	3,000
596	1-5659-14	標準比重計 19-4	2,380	3,000
596	1-5659-15	標準比重計 19-5	2,380	3,000
596	1-5659-16	標準比重計 19-6	2,380	3,000
596	1-5659-17	標準比重計 19-7	2,380	3,000
596	1-5659-18	標準比重計 19-8	2,380	3,000
596	1-5659-19	標準比重計 19-9	2,380	3,000
596	1-5659-20	標準比重計 19-10	2,380	3,000
596	1-5659-21	標準比重計 19-11	2,380	3,000
596	1-5659-22	標準比重計 19-12	2,380	3,000
596	1-5659-23	標準比重計 19-13	2,380	3,000
596	1-5659-24	標準比重計 19-14	2,380	3,000
596	1-5659-25	標準比重計 19-15	3,680	4,600
596	1-5659-26	標準比重計 19-16	3,680	4,600
596	1-5659-27	標準比重計 19-17	3,680	4,600
596	1-5659-28	標準比重計 19-18	7,750	8,600
596	1-5659-29	標準比重計 19-19	7,750	8,600
596	1-518-01	標準比重計大型 19本組	128,000	146,000
596	1-518-02	標準比重計 NO. 1	6,000	6,900
596	1-518-03	標準比重計 NO. 2	6,000	6,900
596	1-518-04	標準比重計 NO. 3	4,600	5,300
596	1-518-05	標準比重計 NO. 4	4,600	5,300
596	1-518-06	標準比重計 NO. 5	4,600	5,300
596	1-518-07	標準比重計 NO. 6	4,600	5,300
596	1-518-08	標準比重計 NO. 7	4,600	5,300
596	1-518-09	標準比重計 NO. 8	4,600	5,300
596	1-518-10	標準比重計 NO. 9	4,600	5,300
596	1-518-11	標準比重計 NO. 10	4,600	5,300
596	1-518-12	標準比重計 NO. 11	4,600	5,300
596	1-518-13	標準比重計 NO. 12	4,600	5,300
596	1-518-14	標準比重計 NO. 13	4,600	5,300
596	1-518-15	標準比重計 NO. 14	4,600	5,300
596	1-518-16	標準比重計 NO. 15	6,000	6,900
596	1-518-17	標準比重計 NO. 16	6,000	6,900
596	1-518-18	標準比重計 NO. 17	6,000	6,900
596	1-518-19	標準比重計 NO. 18	9,600	11,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
596	1-518-20	標準比重計 NO. 19	9,600	11,000
596	1-6400-01	標準比重計 7本組 大型	37,900	44,000
596	1-6400-02	標準比重計 大型 No. 1	4,080	4,800
596	1-6400-03	標準比重計 大型 No. 2	3,480	4,000
596	1-6400-04	標準比重計 大型 No. 3	3,480	4,000
596	1-6400-05	標準比重計 大型 No. 4	3,480	4,000
596	1-6400-06	標準比重計 大型 No. 5	4,080	4,800
596	1-6400-07	標準比重計 大型 No. 6	6,280	7,400
596	1-6400-08	標準比重計 大型 No. 7	6,280	7,400
596	1-6400-09	標準比重計 7本組 小型	28,800	34,000
596	1-6400-10	標準比重計 小型 No. 1	3,560	4,200
596	1-6400-11	標準比重計 小型 No. 2	2,600	3,000
596	1-6400-12	標準比重計 小型 No. 3	2,600	3,000
596	1-6400-13	標準比重計 小型 No. 4	2,600	3,000
596	1-6400-14	標準比重計 小型 No. 5	3,560	4,200
596	1-6400-15	標準比重計 小型 No. 6	5,400	6,400
596	1-6400-16	標準比重計 小型 No. 7	5,400	6,400
597	1-6205-01	10度間重ボーマメ度計 JC-9320	3,880	4,000
597	1-6205-02	10度間重ボーマメ度計 JC-9321	3,880	4,000
597	1-6205-03	10度間重ボーマメ度計 JC-9322	3,880	4,000
597	1-6205-04	10度間重ボーマメ度計 JC-9323	3,880	4,000
597	1-6205-05	10度間重ボーマメ度計 JC-9324	4,760	5,000
597	1-6205-06	10度間重ボーマメ度計 JC-9325	7,680	8,000
597	1-6205-07	10度間重ボーマメ度計 JC-9326	7,680	8,000
598	3-5440-01	光学式屈折計45-01	32,000	22,000
598	3-5440-02	光学式屈折計45-02	32,000	22,000
598	3-5440-04	光学式屈折計45-03	32,000	22,000
598	3-5440-05	光学式屈折計45-08	32,000	22,000
598	3-5440-06	光学式屈折計45-05	33,000	22,000
598	3-5440-07	光学式屈折計45-06	33,000	22,000
598	3-5440-08	光学式屈折計45-65	35,000	26,000
602	3-4681-01	携帯型デジタル屈折計38-28	43,000	26,000
602	3-4681-02	携帯型デジタル屈折計38-A1	79,000	49,000
602	3-4681-03	携帯型デジタル屈折計38-54	54,000	29,000
602	3-4681-04	携帯型デジタル屈折計38-A3	88,000	51,000
602	3-4681-05	携帯型デジタル屈折計38-B1	88,000	51,000
602	3-4681-06	携帯型デジタル屈折計38-H6	88,000	51,000
602	3-4681-07	携帯型デジタル屈折計38-H7	88,000	51,000
602	3-4681-08	携帯型デジタル屈折計38-H8	88,000	51,000
623	1-7593-11	卓上型振動試験機 CV-101M	280,000	290,000
624	1-5804-01	融点測定器 ATM-O1	130,000	138,000
624	1-5804-02	融点測定器 ATM-O2	130,000	138,000
629	2-4073-01	双眼実体顕微鏡単一倍率S-20L 20×	32,000	33,000
636	1-3445-01	生物顕微鏡M-100FL-LED	33,000	42,000
636	1-3445-02	生物顕微鏡E-300HQ-LED	48,000	56,000
638	2-2625-01	生物顕微鏡 DA1-180M	211,000	180,000
638	2-2625-02	生物顕微鏡 DA2-180M	225,000	185,000
639	1-7060-11	交換ハロゲン球6V20W MIC-203	920	990
639	1-7060-11	交換ハロゲン球6V20W MIC-203	920	990
642	1-1929-11	倒立顕微鏡 RD-50	392,000	350,000
649	3-6356-01	デジタルマイクロスコープDX-038S	27,000	32,000
651	1-3712-11	XYステージ SKS-LXY-C	49,000	56,000
651	1-3712-12	側視観察用プリズムSKL-PO1	15,000	17,500
655	2-630-08	コールドライト 集光レンズ HLL301	4,000	4,600
663	5-5319-03	平台スタンド(支柱ステンレス) 小	4,300	4,500
670	1-2962-01	スタンド式照明拡大鏡8062D3LED	19,200	21,000
670	2-5395-01	マイスタールーベ LC	29,400	31,000
702	6-4049-01	デジマチックキャリパ CD-S15C	17,500	19,300
702	6-4049-02	デジマチックキャリパ CD-S20C	21,500	23,700
703	1-6181-01	接続ケーブル1m 959149	2,200	2,420
703	1-6181-02	接続ケーブル1m 937387	2,750	3,030
703	6-5699-21	フットスイッチ 937179T	4,000	4,400
703	1-6181-01	接続ケーブル1m 959149	2,200	2,420
703	1-6181-02	接続ケーブル1m 937387	2,750	3,030
703	1-6181-03	接続ケーブル1m 05CZA662	3,200	3,520
703	1-6181-04	接続ケーブル2m 05CZA663	4,200	4,620
704	3-5313-01	ツールプリセット MA-S20	175,000	157,000
704	3-5313-02	ツールプリセット MA-S25	175,000	157,000
704	3-5313-03	ツールプリセット MA-S30	175,000	157,000
704	3-5313-04	ツールプリセット MA-S40	175,000	157,000
704	3-5313-05	ツールプリセット MA-S50	210,000	189,000
704	3-5313-06	ツールプリセット MA-S-HSK63	217,000	195,000
704	3-5313-07	ツールプリセット MA-S-HSK100	250,000	225,000
704	3-5300-01	ツールプリセット MA-W3020	198,000	178,000
704	3-5300-02	ツールプリセット MA-W3025	198,000	178,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
704	3-5300-03	ツールブリセット MA-W4020	198,000	178,000
704	3-5300-04	ツールブリセット MA-W4025	198,000	178,000
704	3-5300-05	ツールブリセット MA-W4030	198,000	178,000
704	3-5053-01	精密測定用ダイヤルスタンド MK-201	67,000	60,000
704	3-5053-02	精密測定用ダイヤルスタンド MK-301	75,000	67,500
704	3-5053-03	精密測定用ダイヤルスタンドMK-201M	74,000	66,000
704	3-5053-04	精密測定用ダイヤルスタンドMK-301M	82,000	74,000
708	1-8282-01	JISバイスA型 A75	26,700	24,900
708	1-8282-02	JISバイスA型 A100	37,300	34,700
708	1-8282-03	JISバイスA型 A125	52,500	49,000
708	1-8282-04	JISバイスA型 A150	67,500	63,000
727	1-4246-01	顕微鏡用デスク TKD-600	66,000	69,000
727	1-2026-01	防振架台AVT	136,000	148,000
728	1-6373-11	卓上低床除振台 VLS3045-O10L	64,000	70,500
728	1-6373-12	卓上低床除振台 VLS3045-O20L	64,500	71,000
728	1-6373-13	卓上低床除振台VLS3045-O10HD	76,000	83,500
728	1-6373-14	卓上低床除振台VLS3045-O20HD	76,500	84,000
728	1-6373-15	卓上低床除振台VLS3045-O30HD	77,000	84,500
732	1-6586-01	作業台 SWRA-660-II	39,000	35,100
732	1-6586-02	作業台 SWRA-775-II	45,000	40,300
732	1-6586-03	作業台 SWRA-960-II	39,000	36,100
732	1-6586-04	作業台 SWRA-975-II	46,000	40,900
732	1-6586-05	作業台 SWRA-1260-II	47,000	41,400
732	1-6586-06	作業台 SWRA-1275-II	50,000	45,000
732	1-6586-07	作業台 SWRA-1560-II	51,000	45,500
732	1-6586-08	作業台 SWRA-1575-II	55,000	49,300
732	1-6586-09	作業台 SWRA-1590-II	59,000	52,400
732	1-6586-10	作業台 SWRA-1860-II	53,000	47,800
732	1-6586-11	作業台 SWRA-1875-II	57,000	50,700
732	1-6586-12	作業台 SWRA-1890-II	64,000	57,500
732	1-6600-01	作業台 SWR-660-II	31,000	29,600
732	1-6600-02	作業台 SWR-775-II	37,000	33,200
732	1-6600-03	作業台 SWR-960-II	31,000	27,400
732	1-6600-04	作業台 SWR-975-II	37,000	33,700
732	1-6600-05	作業台 SWR-1260-II	38,000	34,200
732	1-6600-06	作業台 SWR-1275-II	41,000	35,900
732	1-6600-07	作業台 SWR-1560-II	42,000	37,100
732	1-6600-08	作業台 SWR-1575-II	47,000	41,200
732	1-6600-09	作業台 SWR-1590-II	49,000	44,000
732	1-6600-10	作業台 SWR-1860-II	45,000	39,600
732	1-6600-11	作業台 SWR-1875-II	48,000	42,400
732	1-6600-12	作業台 SWR-1890-II	55,000	48,800
732	1-6601-01	立ち作業台 SWRH-660-II	38,000	33,000
732	1-6601-02	立ち作業台 SWRH-775-II	44,000	37,800
732	1-6601-03	立ち作業台 SWRH-960-II	38,000	34,700
732	1-6601-04	立ち作業台 SWRH-975-II	44,000	39,700
732	1-6601-05	立ち作業台 SWRH-1260-II	46,000	40,300
732	1-6601-06	立ち作業台 SWRH-1275-II	48,000	43,700
732	1-6601-07	立ち作業台 SWRH-1560-II	50,000	47,000
732	1-6601-08	立ち作業台 SWRH-1575-II	54,000	49,900
732	1-6601-09	立ち作業台 SWRH-1590-II	59,000	51,900
732	1-6601-10	立ち作業台 SWRH-1860-II	52,000	47,900
732	1-6601-11	立ち作業台 SWRH-1875-II	55,000	51,900
732	1-6601-12	立ち作業台 SWRH-1890-II	64,000	59,900
733	1-6578-01	作業台 SWRU-660-II	51,900	48,200
733	1-6578-02	作業台 SWRU-775-II	58,000	54,800
733	1-6578-03	作業台 SWRU-960-II	52,000	48,700
733	1-6578-04	作業台 SWRU-975-II	59,000	55,300
733	1-6578-05	作業台 SWRU-1260-II	59,000	55,500
733	1-6578-06	作業台 SWRU-1275-II	63,000	57,500
733	1-6578-07	作業台 SWRU-1560-II	63,000	58,400
733	1-6578-08	作業台 SWRU-1575-II	68,000	62,800
733	1-6578-09	作業台 SWRU-1590-II	71,000	66,000
733	1-6578-10	作業台 SWRU-1860-II	66,000	60,900
733	1-6578-11	作業台 SWRU-1875-II	69,000	64,000
733	1-6578-12	作業台 SWRU-1890-II	76,000	70,800
733	1-6619-01	キャスター付作業台 SWRC-660-II	41,000	37,100
733	1-6619-02	キャスター付作業台 SWRC-775-II	48,000	42,200
733	1-6619-03	キャスター付作業台 SWRC-960-II	42,000	39,000
733	1-6619-04	キャスター付作業台 SWRC-975-II	49,000	42,900
733	1-6619-05	キャスター付作業台SWRC-1260-II	49,000	44,100
733	1-6619-06	キャスター付作業台SWRC-1275-II	53,000	47,700
733	1-6619-07	キャスター付作業台SWRC-1560-II	53,000	49,300
733	1-6619-08	キャスター付作業台SWRC-1575-II	58,000	54,400
733	1-6619-09	キャスター付作業台SWRC-1590-II	64,000	57,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
733	1-6619-10	キャスター付作業台SWRC-1860-II	55,000	51,900
733	1-6619-11	キャスター付作業台SWRC-1875-II	59,000	55,900
733	1-6619-12	キャスター付作業台SWRC-1890-II	69,000	63,900
733	1-2864-11	ワークテーブルSWRN1-1260-II	56,900	51,800
733	1-2864-12	ワークテーブルSWRN2-1260-II	75,400	69,400
733	1-2865-11	ワークテーブルSWRN1-1275-II	59,700	53,500
733	1-2865-12	ワークテーブルSWRN2-1275-II	78,000	71,100
733	1-2866-11	ワークテーブルSWRN1-1875-II	66,400	60,000
733	1-2866-12	ワークテーブルSWRN2-1875-II	84,900	77,600
733	1-2866-13	ワークテーブルSWRN3-1875-II	103,000	95,200
733	1-2867-11	ワークテーブルSWRN1-1890-II	73,000	66,400
733	1-2867-12	ワークテーブルSWRN2-1890-II	91,600	84,000
733	1-2867-13	ワークテーブルSWRN3-1890-II	110,000	101,600
733	3-4439-11	作業台 KM-1200	71,500	75,000
733	3-4439-12	作業台 KM-1500	81,600	86,000
733	3-4439-13	作業台 KM-1800	81,600	86,000
733	3-4441-01	作業台(メラミン天板) MT-1200	60,000	63,000
733	3-4441-02	作業台(メラミン天板) MT-1500	65,500	68,800
733	3-4441-03	作業台(メラミン天板) MT-1800	72,200	76,000
735	3-5671-26	ローハイトテーブル MTL-1200	60,500	63,900
735	3-5671-27	ローハイトテーブル MTL-1500	67,000	70,500
735	3-5671-28	ローハイトテーブル MTL-1800	73,500	77,500
736	1-2861-01	ワークテーブル STR-1260-II	37,700	34,700
736	1-2862-01	ワークテーブル STR-1560-II	40,700	39,600
736	1-2862-02	ワークテーブル STR-1575-II	44,400	45,400
736	1-2862-03	ワークテーブル STR-1590-II	48,000	46,200
736	1-2863-01	ワークテーブル STR-1860-II	42,300	40,500
736	1-2863-02	ワークテーブル STR-1875-II	48,300	47,600
736	1-2863-03	ワークテーブル STR-1890-II	54,900	49,700
737	1-2625-01	折り畳み作業台YKPO-1200	108,000	112,000
737	1-2625-02	折り畳み作業台YKPO-1500	110,000	114,000
737	1-2625-03	折り畳み作業台YKPO-1800	112,000	117,000
737	1-8604-01	折りたたみ作業台 YKO-1800	132,000	139,000
737	1-8604-02	折りたたみ作業台 YKO-1500	130,000	135,000
737	1-8604-03	折りたたみ作業台 YKO-1200	126,000	130,000
741	1-8957-01	ポータブル作業台 EKT-600	13,400	14,800
741	1-8957-02	ポータブル作業台 EKT-900	17,800	19,600
741	1-8957-03	ポータブル作業台 EKTO-600	26,700	29,000
741	1-8957-04	ポータブル作業台 EKTO-900	44,500	49,000
746	1-8952-01	ポータブルシンク EKP1-600	18,700	19,800
746	1-8952-02	ポータブルシンク EKPM1-800R	21,400	23,500
746	1-8952-03	ポータブルシンク EKPM1-1000R	31,200	33,500
746	4-121-01	塩ビ流し台 E-6	99,000	95,000
746	4-121-02	塩ビ流し台 E-9	111,500	110,000
746	1-6012-01	樹脂製蛇口 S	16,600	18,000
746	1-6012-02	樹脂製蛇口 W	26,000	28,000
747	2-9917-01	デスクSD-1SN107CLSPAWN	52,500	54,100
747	2-9917-02	デスクSD-1SN117CLSPAWN	54,000	55,600
747	2-9917-03	デスクSD-1SN127CLSPAWN	54,600	56,200
747	2-9917-04	デスクSD-1SN147CLSPAWN	68,900	71,000
747	2-9916-11	デスクSD1SN107LCASPAWNN	80,500	82,900
747	2-9916-12	デスクSD1SN117LCASPAWNN	81,700	84,100
747	2-9916-13	デスクSD1SN127LCASPAWNN	82,800	85,300
747	2-9916-14	デスクSD1SN147LCASPAWNN	96,600	99,500
747	2-9918-11	ワゴン SD-IS46C3SAWN4	57,700	59,400
748	1-2828-01	ワークチェアMWC-100R	21,700	23,000
748	1-2828-02	ワークチェアMWC-100RC	27,300	29,000
750	3-441-01	研究室用チェア TL-17L型	42,200	45,000
750	3-441-02	研究室用チェア TL-6L型	23,100	24,500
750	1-2436-01	スツールTSS-16RL-STCC-GR	57,800	61,500
750	1-2436-02	スツールTSS-16RL-STCC-BL	57,800	61,500
750	1-2436-03	スツールTSS-16RL-STCCLWI	57,800	61,500
750	3-6620-01	チェアハンガー THF-100	2,400	2,800
754	1-2833-01	チルトスツールCS-100	20,100	21,000
754	1-4219-01	研究室用プレミアムチェアTKM-455	23,500	25,000
754	1-4219-02	研究室用プレミアムチェアTKM-455R	28,000	29,000
755	0-7231-01	ハイチェア NO-40N ブラック	25,000	25,800
755	1-2844-01	シットスタンドチェアERC-1	20,100	24,000
755	1-2844-02	シットスタンドチェアERC-2	20,100	24,000
757	1-6066-01	回転式スツール RB-1	18,400	19,500
757	1-6132-01	回転ローベンチ LRB-01	14,000	14,900
759	3-5312-11	ダストアウトR用 スライドメッシュ150	9,000	9,600
759	3-5312-12	ダストアウトR用 スライドメッシュ48	8,500	9,100
759	3-5312-13	ダストアウトR用 スライドメッシュ20	8,500	9,000
759	3-5312-14	ダストアウトR用 スライドバスケット 深	2,750	3,100

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
759	3-5312-15	ダストアウトR用 スライドバスケット 浅	2,500	2,900
759	3-5312-18	ダストアウトR シリンダーラックM	9,300	9,900
761	3-6575-01	ヘビーキャビネット HC88	42,000	45,000
761	3-6575-02	ヘビーキャビネット HC176	71,000	75,000
768	1-1608-01	セフティキャビネット用天板 TM1200	33,000	35,000
768	1-1608-02	セフティキャビネット用天板 TM1500	41,000	43,000
768	1-1608-03	セフティキャビネット用天板 TM1800	44,000	46,000
774	3-5604-01	薬品庫 SS-096MG	151,600	158,000
774	3-5604-02	薬品庫 SS-099MG	185,500	192,000
775	0-5223-14	固定金具セット 床用 SFS-UN2個入	2,550	2,600
775	0-5223-15	固定金具セット 壁用 SFS-K 2個入	2,550	2,600
775	0-5622-01	ステンレス収納庫深型SS-09SD650	228,000	238,000
775	0-5622-03	ステンレス収納庫ベースSS-B1D650	36,000	38,000
775	2-821-01	ステンレストレーラックSTR-O	53,200	58,000
775	2-821-02	ステンレストレーラックSTR-KD	63,200	68,000
776	2-708-01	薬品保管ユニットSS1-UTC	83,000	87,000
776	2-708-02	薬品保管ユニットSST-UTC	118,000	122,000
776	1-4024-01	薬品保管ユニット SS1-UT	75,000	79,000
776	1-4024-02	薬品保管ユニット SS2-UT	115,000	119,000
776	1-4024-03	薬品保管ユニット SST-UT	110,000	114,000
776	1-4086-01	薬品保管ユニット WG-UT	113,000	117,000
777	2-675-01	サーバーラックLSR-W-H101列1段	48,800	50,800
777	2-675-02	サーバーラックLSR-W-H102列1段	69,800	72,800
777	2-675-03	サーバーラックLSR-W-H101列2段	71,800	75,800
777	2-675-04	サーバーラックLSR-W-H102列2段	94,800	99,800
777	2-678-01	サーバーラックLSR-S-H101列1段	83,800	85,800
777	2-678-02	サーバーラックLSR-S-H102列1段	118,000	121,000
777	2-678-03	サーバーラックLSR-S-H101列2段	125,800	129,800
777	2-678-04	サーバーラックLSR-S-H102列2段	162,800	166,800
777	2-682-01	サーバーラックLSR-W-H201列1段	51,800	53,800
777	2-682-02	サーバーラックLSR-W-H202列1段	74,800	77,800
777	2-682-03	サーバーラックLSR-W-H201列2段	77,800	81,800
777	2-682-04	サーバーラックLSR-W-H202列2段	102,800	107,800
777	2-693-01	サーバーラックLSR-S-H201列1段	93,800	95,800
777	2-693-02	サーバーラックLSR-S-H202列1段	132,800	133,800
777	2-693-03	サーバーラックLSR-S-H201列2段	139,800	143,800
777	2-693-04	サーバーラックLSR-S-H202列2段	166,800	171,800
778	2-694-01	サーバーラックLSR-W-T 1列1段	49,800	51,800
778	2-694-02	サーバーラックLSR-W-T 2列1段	74,800	77,800
778	2-694-03	サーバーラックLSR-W-T 1列2段	83,800	87,800
778	2-694-04	サーバーラックLSR-W-T 2列2段	100,800	105,800
778	2-696-01	サーバーラックLSR-S-T 1列1段	88,800	90,800
778	2-696-02	サーバーラックLSR-S-T 2列1段	130,800	133,800
778	2-696-03	サーバーラックLSR-S-T 1列2段	133,800	137,800
778	2-696-04	サーバーラックLSR-S-T 2列2段	177,800	182,800
778	2-673-01	サーバーラックLSR-W-P 1列1段	49,800	51,800
778	2-673-02	サーバーラックLSR-W-P 2列1段	74,800	77,800
778	2-673-03	サーバーラックLSR-W-P 1列2段	83,800	87,800
778	2-673-04	サーバーラックLSR-W-P 2列2段	100,800	105,800
778	2-674-01	サーバーラックLSR-S-P 1列1段	88,800	90,800
778	2-674-02	サーバーラックLSR-S-P 2列1段	130,800	133,800
778	2-674-03	サーバーラックLSR-S-P 1列2段	133,800	137,800
778	2-674-04	サーバーラックLSR-S-P 2列2段	177,800	182,800
783	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	54,000	59,800
783	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	34,000	36,500
783	3-035-19	耐薬引違保管庫N-180G・OW	83,000	92,800
783	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	79,000	82,500
783	8-2060-01	耐薬引違保管庫 N-515G・OW	56,000	59,800
783	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	50,000	54,000
783	3-2138-15	ベース V945-B1	10,000	10,500
784	3-065-21	耐薬引違保管庫 N-90・OWセット	108,000	115,000
784	3-065-22	耐薬引違保管庫 N-180・OWセット	184,000	195,000
785	1-8317-11	耐薬保管庫 N-360R・OW	57,200	59,800
785	1-8317-12	耐薬保管庫 N-330R・OW	34,100	37,000
785	1-8317-13	耐薬保管庫 N-230R・OW	26,500	28,500
785	3-5309-21	薬品保管庫 23DR・OW	65,500	69,500
785	3-5309-22	薬品保管庫 33DR・OW	87,300	98,000
785	3-5309-23	薬品保管庫 36DR・OW	113,300	122,000
786	1-3454-04	薬品保管庫N-230R-D・OW	40,100	42,000
786	1-3454-05	薬品保管庫N-330R-D・OW	54,800	57,500
786	1-3454-06	薬品保管庫N-360R-D・OW	73,700	78,000
787	2-709-01	薬品保管ユニットSP1-UTC	58,000	61,000
787	2-709-02	薬品保管ユニットSPT-UTC	81,000	84,000
787	1-4080-01	薬品保管ユニット SP1-UT	50,000	53,000
787	1-4080-02	薬品保管ユニット SP2-UT	80,000	83,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
787	1-4080-03	薬品保管ユニット SPT-UT	73,000	76,000
787	1-4086-02	薬品保管ユニット SPG-UT	75,000	78,000
787	3-6772-01	薬品トレイユニット SPBT-UTCL	51,000	54,000
787	3-6772-02	薬品トレイユニット SPBT-UTCR	51,000	54,000
788	2-9176-01	薬品保管庫KS-1	32,500	38,500
788	2-9176-02	薬品保管庫KS-2	39,600	43,600
788	2-9176-03	薬品保管庫KS-3	59,800	63,800
789	3-4082-02	ボトルプロテクターB-100	1,500	1,600
789	3-4082-03	ボトルプロテクターB-250	1,500	1,600
789	3-4082-01	ボトルプロテクターB-500	2,300	2,500
789	3-4082-04	ボトルプロテクター B-1000	1,500	1,600
790	3-6794-01	木製薬品保管ユニット DAP-1	75,000	79,000
790	3-6794-02	木製薬品保管ユニット DAP-2	115,000	120,000
790	3-6795-01	木製薬品保管ユニット DAP-T	110,000	115,000
790	3-6795-02	木製薬品保管ユニット DAP-G	113,000	119,000
791	3-6792-01	超薄型薬品庫 開き扉800	59,000	62,000
791	3-6792-02	超薄型薬品庫 開き扉1800	97,000	102,000
791	3-6793-01	超薄型薬品庫 引出L800	90,000	95,000
791	3-6793-02	超薄型薬品庫 引出L1800	150,000	158,000
792	1-1630-01	ユニット型塩ビ薬品庫 TK450	124,000	129,000
792	1-1630-02	ユニット型塩ビ薬品庫 TK900	165,000	172,000
792	1-1630-03	ユニット型塩ビ薬品庫 TH900	162,000	169,000
793	3-5318-01	排気機能付薬品庫 DMC-120N	158,400	164,000
793	3-5318-02	排気機能付薬品庫 DMC-180N	198,000	205,000
793	3-5318-11	排気機能付薬品庫 ファンユニット	55,000	58,000
793	2-8069-01	PVC薬品庫 SU-3PV	110,000	120,000
793	2-8069-02	PVC薬品庫 SU-5PV	123,900	136,000
793	2-8069-03	PVC薬品庫 N-90V	121,000	131,000
793	2-8069-04	PVC薬品庫 SS-9PV	125,400	135,000
793	2-8069-05	PVC薬品庫 NB-990PV	150,000	160,000
793	4-138-01	エンビ保管ケース	186,900	195,000
794	3-070-01	エンビ薬品庫 1S型	175,000	190,000
794	3-070-05	強化塩ビ製薬品庫1S-L型	176,000	193,000
794	3-070-02	エンビ薬品庫 1U型	88,000	92,000
794	3-070-04	強化塩ビ製薬品庫 1U-L型	92,000	97,000
794	3-070-03	エンビ薬品庫 1D型	98,800	109,000
794	3-5035-01	塩ビ製薬品保管庫 PVS-2	134,000	139,000
794	3-4082-02	ボトルプロテクターB-100	1,500	1,600
794	3-4082-03	ボトルプロテクターB-250	1,500	1,600
794	3-4082-01	ボトルプロテクターB-500	2,300	2,500
794	3-4082-04	ボトルプロテクター B-1000	1,500	1,600
794	3-074-11	薬品保管庫 SNN型	52,000	56,000
794	1-4015-01	PVC薬品庫 UT-YK01	65,000	68,000
795	2-575-01	耐薬キャビネット9733000	8,200	9,200
797	3-6342-02	耐酸キャビネット M04BEI	60,000	66,000
799	3-6790-01	試薬瓶用ひな段 AK型	9,000	9,800
799	3-4082-02	ボトルプロテクターB-100	1,500	1,600
799	3-4082-03	ボトルプロテクターB-250	1,500	1,600
799	3-4082-01	ボトルプロテクターB-500	2,300	2,500
799	3-4082-04	ボトルプロテクター B-1000	1,500	1,600
801	3-1150-01	廃液保管庫(実験台型) T-600	87,600	92,000
801	3-4065-05	ヒュームフードフランジ付ジョイント100	3,100	3,300
801	3-4065-01	ヒュームフード用配管用ダクトホース100	10,000	10,500
801	5-085-11	廃液回収容器黄色(専用ポート付き)	2,200	2,300
801	5-085-12	廃液回収容器グレー(専用ポート付き)	2,200	2,300
802	2-712-01	廃液容器保管庫WF-1	48,000	50,000
802	2-712-02	廃液容器保管庫WF-2	73,000	77,000
802	2-712-03	廃液容器保管庫WF-4	96,000	100,000
802	1-4012-01	廃液回収ユニット HKY-1	83,000	87,000
802	1-4012-02	廃液回収ユニット HKY-2	125,000	131,000
802	2-726-01	一斗缶保管キャリ- WF-1T	15,000	16,000
802	2-726-02	一斗缶保管キャリ- WF-2T	21,000	22,000
802	2-726-03	一斗缶保管キャリ- WF-4T	29,000	30,000
807	3-4056-21	コンパクトドラフト CD7P-N	129,000	134,000
807	3-4056-22	コンパクトドラフト CD7P-F	209,000	214,000
807	3-4056-23	コンパクトドラフト CD7P-IN	238,000	243,000
807	3-4056-27	コンパクトドラフト700 CD7P-FM	261,000	266,000
807	3-4056-29	コンパクトドラフト700 CD7P-SF	256,000	261,000
807	3-4056-24	コンパクトドラフト CD7P-NX	118,000	123,000
807	3-4056-25	コンパクトドラフト CD7P-FX	199,000	204,000
807	3-4056-26	コンパクトドラフト CD7P-INX	228,000	233,000
807	3-4056-28	コンパクトドラフト700CD7P-FMX	251,000	256,000
807	3-4056-30	コンパクトドラフト700CD7P-SFX	248,000	253,000
808	3-4056-03	ドラフト用活性炭ユニット	22,000	24,000
808	3-4083-01	活性炭ユニット交換用活性炭 中性ガス用	5,400	5,800

研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
811	3-4057-21	コンパクトドラフト CD7S-N	170,000	175,000
811	3-4057-22	コンパクトドラフト CD7S-F	250,000	255,000
811	3-4057-23	コンパクトドラフト CD7S-IN	280,000	285,000
811	3-4057-27	コンパクトドラフト700 CD7S-MF	306,000	311,000
811	3-4057-24	コンパクトドラフト CD7S-NX	156,000	161,000
811	3-4057-25	コンパクトドラフト CD7S-FX	237,000	242,000
811	3-4057-26	コンパクトドラフト CD7S-INX	266,000	271,000
811	3-4057-28	コンパクトドラフト700CD7S-MFX	285,000	290,000
811	3-4056-04	コンパクトドラフト用カート	30,000	32,000
811	3-4056-03	ドラフト用活性炭ユニット	22,000	24,000
811	3-4083-01	活性炭ユニット交換用活性炭 中性ガス用	5,400	5,800
811	3-4083-02	活性炭ユニット交換用活性炭 酸性ガス用	5,800	6,200
811	3-4083-03	活性炭ユニット交換用活性炭アルカリガス用	6,600	7,000
812	3-4048-26	コンパクトドラフト CD9S-N	611,000	598,000
812	3-4048-21	コンパクトドラフト CD9S-BB	785,000	820,000
812	3-4048-22	コンパクトドラフト CD9S-IN	629,000	658,000
812	3-4048-24	コンパクトドラフト CD9S-BBX	767,000	790,000
812	3-4048-25	コンパクトドラフト CD9S-INX	614,000	628,000
813	3-3019-21	コンパクトスクラパー SB-5N	355,000	375,000
813	3-3019-13	コンパクトスクラパーSB-5N耐酸ファン	254,000	280,000
813	3-3019-14	コンパクトスクラパーSB10N耐酸ファン	312,000	340,000
815	3-6786-01	折りたたみ簡易ドラフト SC700	96,000	102,000
815	3-6786-02	折りたたみ簡易ドラフト SC1000	168,000	178,000
815	3-4058-01	ラボフード LF-600セット	135,500	142,000
815	1-7624-01	排気量調節ラボフードLF-600Aセット	178,500	188,000
815	3-4056-03	ドラフト用活性炭ユニット	22,000	24,000
815	3-4083-01	活性炭ユニット交換用活性炭 中性ガス用	5,400	5,800
815	3-4060-01	卓上型ドラフト 横型セット	136,500	144,000
815	1-7625-01	排気量調整卓上型ドラフト 横型セット	173,500	182,000
815	3-4083-01	活性炭ユニット交換用活性炭 中性ガス用	5,400	5,800
815	1-6144-01	PP卓上ドラフトセットPPD700set	242,000	255,000
818	3-1383-11	有機ガス用活性炭フィルター F2AS	43,000	45,600
818	3-3018-11	マルチドラフトMD-1N	78,000	82,000
818	3-3018-07	マルチドラフト外付けダクトセット	1,400	1,800
818	3-3018-08	マルチドラフトダクトホースセット	7,000	7,800
818	3-3018-02	マルチドラフト Aフィルター	16,800	18,800
818	3-3018-03	マルチドラフト Bフィルター	13,800	15,000
818	3-3018-04	マルチドラフト Cフィルター	10,500	11,500
818	3-3018-05	マルチドラフトDフィルター	21,000	23,000
818	3-3018-06	マルチドラフトEフィルター	21,000	23,000
819	3-1477-01	卓上ワークボックスTJW-600	122,000	128,000
819	3-1477-02	卓上ワークボックスTJW-900	138,000	145,000
819	3-4064-34	ワークボックス PHF-600	73,000	76,800
819	3-4064-21	ポータブルヒュームフードテーブルフード	53,000	56,000
819	3-4064-36	ラボフード LF-600P	63,000	66,500
819	3-4064-41	電子天秤用フード	41,000	43,000
819	3-4064-33	ポータブルヒュームフード エコノフード	25,300	31,000
820	3-4064-37	ミドルハイトフード TLF-600	33,500	35,500
820	3-4064-35	ミドルハイトフード(スライド式)S600	43,000	45,500
820	3-5666-21	フラットフード SUS450	45,000	47,500
820	3-5666-22	フラットフード SUS600	55,000	57,800
820	3-4064-32	ヒュームフード フレキフードシングル	25,300	26,800
820	3-4064-31	ヒュームフード フレキフードダブル	35,700	37,500
820	3-4064-12	ポータブルヒュームフード用 丸型フード	9,000	9,500
820	3-4064-13	ポータブルヒュームフード用 角型フード	9,500	10,000
820	3-4064-14	ポータブルヒュームフード用PVCフード	19,800	20,800
821	3-4064-11	ポータブルヒュームフード S型	65,000	68,000
821	1-7613-22	ファンユニット M型	122,000	128,000
821	1-7613-21	ファンユニット M型(耐酸タイプ)	131,000	138,000
821	1-7613-12	ファンユニットM型インバーター	187,000	198,000
821	1-7613-13	ファンユニットM型インバーター耐酸タイプ	191,000	201,000
821	1-7613-33	ファンユニットL型	190,000	200,000
821	3-4056-03	ドラフト用活性炭ユニット	22,000	24,000
821	3-4056-06	活性炭ユニット耐酸タイプ	48,000	50,500
821	3-4064-24	活性炭ユニット ヒュームフードL型用	77,500	82,000
821	3-4083-01	活性炭ユニット交換用活性炭 中性ガス用	5,400	5,800
821	3-4056-08	交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)	10,800	11,500
821	3-4064-25	交換用活性炭 ヒュームフードL型用	27,500	29,000
821	3-4064-23	防塵フィルターユニット	19,500	21,000
821	3-4083-01	防塵フィルターユニット(耐酸タイプ)	25,000	26,500
821	3-4064-26	除塵フィルターユニットヒュームフードL用	23,800	25,000
821	3-129-02	交換用除塵フィルター 白	7,000	7,350
821	3-4064-27	交換用除塵フィルターヒュームフードL型用	7,000	7,350
821	3-4056-41	HEPAフィルターユニット	36,000	37,800
821	3-4056-42	交換用HEPAフィルター	19,500	21,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
821	3-4064-08	ポータブルヒュームフード2連ダクト中間型	5,500	5,800
821	3-4064-09	ポータブルヒュームフード2連ダクト直接型	4,000	4,500
821	3-4064-10	ポータブルヒュームフード 風量調節ダンパ	9,000	9,500
821	1-7613-11	ヒュームフード 風量調節ダンパφ100	16,000	16,800
821	1-1607-01	風量調節ダンパ(直接型)φ75用	9,000	9,500
821	1-1607-02	風量調節ダンパ(直接型)φ100用	16,000	16,800
821	3-4065-01	ヒュームフード用配管用ダクトホース100	10,000	10,500
821	3-4064-06	ヒュームフード用配管用ダクトホース75	8,700	9,200
821	3-4065-02	ヒュームフード用配管用ダクトホース50	5,300	5,600
821	3-4065-11	硬質フレキダクト75-800	3,600	3,900
821	3-4065-12	硬質フレキダクト75-1200	5,600	6,000
821	3-4065-03	ヒュームフードストレートジョイント100	1,800	1,900
821	3-4064-07	ヒュームフードストレートジョイント75	950	1,000
821	3-4065-04	ヒュームフード ストレートジョイント50	700	800
821	3-4065-05	ヒュームフードフランジ付ジョイント100	3,100	3,300
821	3-4065-06	ヒュームフード用フランジ付ジョイント75	2,600	2,800
821	3-4065-07	ヒュームフード用フランジ付ジョイント50	2,100	2,300
821	3-4065-08	ヒュームフード異径ジョイント100-75	3,800	4,000
821	3-4065-09	ヒュームフード用異径ジョイント75-50	2,800	3,000
821	3-4065-10	ヒュームフード異径ジョイント100-50	3,500	3,800
822	2-725-01	卓上脱臭装置TD-01	63,000	66,500
822	3-2021-11	交換用繊維活性炭フィルター	21,000	23,000
822	3-4066-01	アームダクト 卓上型 シングルセット	93,000	98,000
822	3-4066-02	アームダクト 卓上型 ツインセット	99,000	105,000
822	1-7623-01	排気量調節アームダクト 卓上型シングル	161,000	170,000
822	1-7623-02	排気量調節アームダクト 卓上型ツイン	178,500	188,000
822	3-4056-03	ドラフト用活性炭ユニット	22,000	24,000
822	3-4083-01	活性炭ユニット交換用活性炭 中性ガス用	5,400	5,800
822	1-5928-01	吸煙・脱臭装置 KSC-Z01	165,000	180,000
822	1-5928-11	吸煙・脱臭装置 分岐用天板	4,500	6,000
822	1-5928-12	吸煙・脱臭装置 硬質ダクト	5,500	5,400
822	1-5928-13	吸煙・脱臭装置 ダクトバンド	570	700
822	1-5928-16	吸煙・脱臭装置 交換用活性炭	1,400	2,000
823	1-7620-11	活性炭排気処理装置 KT-02	294,000	298,000
823	2-7620-21	中性ガス用フィルター 9本入	48,600	54,000
823	2-7620-22	酸性ガス用フィルター 9本入	54,000	59,000
823	2-7620-23	塩基性ガス用フィルター 9本入	55,800	61,000
824	3-6789-01	折りたたみ粉体計量ドラフト DC700	95,000	98,000
824	3-6789-02	折りたたみ粉体計量ドラフト DC1000	164,000	169,000
825	1-9047-21	HEPA排気フード900AD	537,000	540,000
825	1-9047-22	HEPA排気フード1200AD	686,000	690,000
825	1-9047-23	HEPA排気フード900AD サッシ無	509,000	510,000
825	1-9047-24	HEPA排気フード1200AD サッシ無	665,000	670,000
825	2-7885-01	除塵フード JJF-01	34,700	39,800
827	3-4451-21	クリーンベンチTCB-900AD	660,000	680,000
827	3-4451-22	クリーンベンチTCB-1200AD	820,000	850,000
827	3-4451-23	クリーンベンチTCB-1500AD	960,000	990,000
827	3-4451-24	クリーンベンチTCB-1800AD	1,030,000	1,060,000
827	2-4686-31	クリーンベンチBTCB-900UVAD	670,000	700,000
827	2-4686-32	クリーンベンチBTCB-1200UVAD	830,000	860,000
827	2-4686-33	クリーンベンチBTCB-1500UVAD	970,000	1,020,000
827	2-4686-34	クリーンベンチBTCB-1800UVAD	1,050,000	1,090,000
828	3-5338-21	クリーンベンチCT-600AD	121,000	127,000
828	3-5338-22	クリーンベンチCT-900AD	159,000	167,000
828	3-5338-23	クリーンベンチCT-900AD-D	277,000	291,000
828	3-5338-24	クリーンベンチCT-1200AD	210,000	221,000
828	3-5338-25	クリーンベンチCT-1200AD-D	462,000	485,000
828	2-4684-51	クリーンベンチCT-600UVAD	135,000	142,000
828	2-4684-52	クリーンベンチCT-900UVAD	174,000	183,000
828	2-4684-53	クリーンベンチCT-1200UVAD	231,000	243,000
829	3-5287-01	両面クリーンベンチCTW-900UVAD	290,000	304,000
829	3-5287-02	両面クリーンベンチCTW1200UVAD	380,000	399,000
829	3-4053-11	卓上型クリーンブースBB-100AD	153,000	161,000
829	3-4049-21	コンパクトクリーンブースTY-33AD	164,000	172,000
833	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
833	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
833	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
834	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
834	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
835	3-4045-11	グローブボックスAS-600P	110,000	118,000
835	1-9046-01	グローブボックス AS-800P	166,000	176,000
835	3-4045-12	グローブボックス AS-600PE	144,000	152,000
835	3-4045-13	グローブボックス AS-600PC	115,000	123,000
835	1-9046-02	グローブボックス AS-800PC	175,000	185,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
835	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
835	1-1217-11	グローブボックス Galaxy	159,000	169,000
835	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
835	3-4044-11	大型グローブボックスAS-800S	158,000	168,000
835	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
836	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
836	1-9034-01	グローブボックス 平面扉	56,000	62,000
836	1-9034-02	グローブボックス 傾斜扉	79,000	83,000
836	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
836	1-5216-02	デシケータ用アクセサリ INバルブ	3,400	3,800
836	1-5216-03	デシケータ用アクセサリ OUTバルブ	3,400	3,800
836	1-5216-04	デシケータ用アクセサリ 陽圧安全弁	6,300	6,800
836	1-5216-05	デシケータ用アクセサリガス置換ユニット	62,000	66,000
836	1-4476-01	グローブボックス AFGB-745	85,000	88,000
836	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
837	3-4041-02	グローブボックス AS-600SE	137,000	141,000
837	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
837	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
839	3-116-01	簡易型グローブボックス SM-1 手袋式	46,200	49,000
839	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
839	1-4486-01	グローブボックス GBB-01	52,000	56,000
839	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
840	3-117-01	簡易型フード SM-2	26,000	28,000
840	2-2003-01	簡易グローブボックス2200ANM/XL	28,500	30,000
841	1-8388-01	グローブボックス用取替手袋 大	5,300	5,800
848	1-5485-12	ビッグドライ SPB-2用 固定棚板	3,800	4,000
848	1-5485-13	固定棚板 SPB-3・DB-3F用	3,800	4,000
848	1-5485-14	固定棚板 SPB-4・DB-4F用	5,800	6,100
848	1-3160-03	オートドライストッカーキャスター(4ケ)	4,600	4,800
849	1-5485-41	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V1	79,000	83,000
849	1-5485-42	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V2	120,000	126,000
849	1-5485-43	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V3	154,000	162,000
849	1-5485-44	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V4	250,000	263,000
849	1-3160-03	オートドライストッカーキャスター(4ケ)	4,600	4,800
849	1-5485-51	予備棚板W450×D400用	2,700	2,900
849	1-5485-52	予備棚板W900×D400用	3,800	4,600
849	1-5485-53	予備棚板W600×W550用	3,800	4,600
849	1-5485-54	予備棚板W1200×D550用	5,800	6,100
850	2-7431-31	フロストドライデシケータN-SFD-CB	138,000	145,000
850	2-7431-32	フロストドライデシケータN-SFD-SB	198,000	208,000
850	2-7431-33	フロストドライデシケータN-SFD-WB	298,000	313,000
850	1-3160-03	オートドライストッカーキャスター(4ケ)	4,600	4,800
850	1-5485-51	予備棚板W450×D400用	2,700	2,900
850	1-5485-53	予備棚板W600×W550用	3,800	4,600
850	1-5485-54	予備棚板W1200×D550用	5,800	6,100
850	1-4014-12	デシケータ床固定具 スチール用φ125	3,500	3,700
851	1-9015-11	SUSデシケータ SP-SSUSFN	197,000	208,000
851	1-9015-12	SUSデシケータ SP-WSUSFN	294,000	308,000
851	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
851	1-5466-21	ドライボーイ ND-1S	37,500	39,500
851	1-5466-22	ドライボーイ ND-2S	59,000	62,000
851	1-5466-23	ドライボーイ ND-3S	52,600	57,000
851	1-5466-24	ドライボーイ ND-4S	53,000	56,000
851	1-4170-02	ドライボーイ 予備棚板ND-1・3・4用	1,800	1,900
851	1-4171-02	ドライボーイ 予備棚板ND-2用	2,700	2,900
851	1-6071-01	小型オートドライデシケータ SND-1	48,300	50,800
851	1-6071-02	小型オートドライデシケータ SND-3	70,400	74,000
854	1-6009-01	ヘビーデシケータオートドライDHD-S	235,000	248,000
854	1-6009-02	ヘビーデシケータオートドライDHD-W	383,000	402,000
854	1-4693-11	IDデシケータ ID-S2P	252,000	268,000
854	1-4693-12	IDデシケータ ID-S2S	254,000	270,000
854	1-4693-21	IDデシケータ ID-W4P	453,000	475,000
854	1-4693-22	IDデシケータ ID-W4S	467,000	488,000
854	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
854	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
855	1-7522-71	フロストドライデシケータN-JB-SPA	185,000	195,000
855	1-7522-81	フロストドライデシケータN-JB-SSA	190,000	200,000
855	1-7522-72	フロストドライデシケータN-JB-WPA	295,000	310,000
855	1-7522-82	フロストドライデシケータN-JB-WSA	305,000	320,000
855	1-7522-51	フロストドライデシケータN-JB-1PA	145,000	153,000
855	1-7523-61	フロストドライデシケータN-JB-1SA	150,000	158,000
855	1-7523-52	フロストドライデシケータN-JB-KPA	148,000	156,000
855	1-7523-62	フロストドライデシケータN-JB-KSA	153,000	161,000
856	3-6754-01	ドライデシケータJBU-JB-SPA	240,000	258,000
856	3-6754-02	ドライデシケータJBU-JB-SSA	245,000	263,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
856	3-6753-01	ドライデシケータBGU-BG-KPA	178,000	188,000
856	3-6753-02	ドライデシケータBGU-BG-KSA	183,000	193,000
856	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
856	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
858	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
858	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
859	1-5503-41	オートドライデシケータSP-SFN-P	134,000	141,000
859	1-5503-42	オートドライデシケータSP-SFN-S	141,000	149,000
859	1-5503-43	オートドライデシケータSP-WFN-P	252,000	265,000
859	1-5503-44	オートドライデシケータSP-WFN-S	265,000	278,000
859	1-6003-11	PETデシケータ SP-SPTFN	144,000	152,000
859	1-6003-16	PETデシケータ SP-SPTFNS	158,000	166,000
859	1-6003-12	PETデシケータ SP-WPTFN	273,000	288,000
859	1-6003-17	PETデシケータ SP-WPTFNS	285,000	300,000
859	1-4844-01	オートドライデシケータTSP-SFN-P	193,000	203,000
859	1-4844-02	オートドライデシケータTSP-SFN-S	199,000	209,000
859	1-4844-03	オートドライデシケータTSP-WFN-P	315,000	330,000
859	1-4844-04	オートドライデシケータTSP-WFN-S	329,000	346,000
859	1-1620-01	オートドライデシケータFN SFN-SP	152,000	160,000
859	1-1620-02	オートドライデシケータFN SFN-SS	159,000	168,000
860	1-5504-41	オートドライデシケータSP-BGFN-P	92,000	98,000
860	1-5504-42	オートドライデシケータSP-BGFN-S	99,000	105,000
860	1-5504-43	オートドライデシケータSP-BGKFNP	97,000	103,000
860	1-5504-44	オートドライデシケータSP-BGKFNS	103,000	108,000
860	1-1613-01	オートドライデシケータ BGFN-SP	119,000	125,000
860	1-1613-02	オートドライデシケータ BGFN-SS	126,000	133,000
860	1-1613-03	オートドライデシケータBGKFN-SP	124,000	130,000
860	1-1613-04	オートドライデシケータBGKFN-SS	130,000	138,000
860	1-6003-13	PETデシケータ SP-BGPTFN	103,000	110,000
860	1-6003-18	PETデシケータ SP-BGPTFNS	116,000	122,000
860	1-6003-14	PETデシケータ SP-BGKPTFN	110,000	118,000
860	1-6003-19	PETデシケータSP-BGKPTFNS	123,000	130,000
860	1-4014-13	デシケータ床固定具 樹脂用φ65	3,500	3,800
860	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
860	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
864	1-4169-01	オートドライデシケータ SP-UTG	71,000	75,000
864	1-4169-02	オートドライデシケータ SP-UTK	79,000	83,000
864	1-4169-11	オートドライデシケータ UT-予備棚板	3,700	4,000
864	2-804-01	恒温キャビネットWD-BG2S	129,000	138,000
864	2-804-02	恒温キャビネットWD-SS	185,000	195,000
865	1-2988-01	免震デシケータGD-WNP	245,000	258,000
865	1-2988-02	免震デシケータGD-WNS	265,000	280,000
865	1-6129-01	静電仕様デシケータ SD-SSE	189,000	200,000
865	1-6129-12	静電仕様デシケータ SD-WSEN	368,000	388,000
865	1-5209-01	スタンダードデシケータジャンボSDSP	104,000	110,000
865	1-5209-02	スタンダードデシケータジャンボSDSS	110,000	116,000
865	1-5209-13	スタンダードデシケータ SD-WPN	211,000	222,000
865	1-5209-14	スタンダードデシケータ SD-WSN	218,000	230,000
865	1-6003-03	PETデシケータ S-PT	114,000	120,000
865	1-6003-09	PETデシケータ S-PTS	120,000	126,000
866	3-6816-01	デシケータBG SD-BG1PU	83,000	88,000
866	3-6816-02	デシケータBG SD-BG1SU	89,000	94,000
866	3-6817-01	デシケータBG SD-BG1KPU	87,000	92,000
866	3-6817-02	デシケータBG SD-BG1KSU	93,000	98,000
866	3-6818-01	デシケータBG SD-BG2PU	63,000	67,000
866	3-6818-02	デシケータBG SD-BG2SU	69,000	73,000
866	1-5207-01	スタンダードデシケータBG SDBG1P	58,000	61,000
866	1-5207-02	スタンダードデシケータBGSDBG1S	64,000	68,000
866	1-5207-03	スタンダードデシケータBGSDBG1KP	62,000	66,000
866	1-5207-04	スタンダードデシケータBGSDBG1KS	68,000	72,000
866	1-5208-01	スタンダードデシケータBG SDBG2P	47,000	50,000
866	1-5208-02	スタンダードデシケータBGSDBG2S	49,000	52,000
866	1-4147-01	静電仕様デシケータ SD-BG2SE	78,000	82,000
866	1-4147-02	静電仕様デシケータ SD-BG1SE	95,000	100,000
866	1-4147-03	静電仕様デシケータ SD-BGKSE	98,000	103,000
866	1-6003-01	PETデシケータ BG-1PT	61,000	65,000
866	1-6003-02	PETデシケータ BG-1KPT	68,000	72,000
866	1-6003-07	PETデシケータ BG-1PTS	69,000	73,000
866	1-6003-08	PETデシケータ BG-1KPTS	74,000	78,000
866	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
866	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
867	6-6959-01	デシケータ(耐荷重型) HD-S	152,000	160,000
867	6-6959-02	デシケータ(耐荷重型) HD-L	284,000	300,000
867	6-6959-11	デシケータ(耐荷重型) スライドレール棚	13,000	13,800
867	1-5819-11	スタンダードデシケータ両面SDW-SP	130,000	136,500

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
867	1-5819-21	スタンダードデシケーター両面SDW-SS	145,000	153,000
867	1-5819-22	スタンダードデシケーター両面SDW-WP	260,000	273,000
867	1-5819-32	スタンダードデシケーター両面SDW-WS	270,000	285,000
867	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
867	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
868	1-9103-01	ワゴンデシケーター WGN-W	158,000	166,000
868	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
868	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
868	1-9033-01	デシケーター SD-BG1K(運搬用)	71,000	75,000
868	1-9103-02	スタンダードデシケーター WGN-S	80,000	84,000
868	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
868	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
868	1-4169-11	オートドライデシケーター UT-予備棚板	3,700	4,000
873	1-6087-01	ポータブルデシケーター スタンダードPL	26,000	28,000
873	1-6087-02	ポータブルデシケーター スタンダードPH	26,000	28,000
873	1-6087-03	ポータブルデシケーター オートドライPL	36,000	38,000
873	1-6087-04	ポータブルデシケーター オートドライPH	36,000	38,000
873	1-2987-01	ポータブルデシケータスタンダードPLSE	28,000	30,000
873	1-2987-02	ポータブルデシケータスタンダードPHSE	28,000	30,000
873	1-2987-03	ポータブルデシケータオートドライPLSE	38,000	40,000
873	1-2987-04	ポータブルデシケータオートドライPHSE	38,000	40,000
873	2-7817-01	ポータブルデシケーター PHG	30,000	32,000
873	2-7817-02	ポータブルデシケーター PLG	31,000	33,000
874	1-1643-01	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-1	42,000	45,000
874	1-1643-02	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-2	76,000	80,000
874	1-1643-03	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-3	105,000	111,000
874	1-1643-04	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-4	195,000	205,000
874	1-3160-03	オートドライストッカーキャスター(4ケ)	4,600	4,800
874	1-5485-51	予備棚板W450×D400用	2,700	2,900
874	1-5485-52	予備棚板W900×D400用	3,800	4,600
874	1-5485-53	予備棚板W600×W550用	3,800	4,600
874	1-5485-54	予備棚板W1200×D550用	5,800	6,100
874	2-7910-01	スタンダード小型デシケーターSCD-1L	36,000	38,000
874	2-7910-02	スタンダード小型デシケーターSCD-2H	57,000	60,000
874	1-055-01	ステンレスデシケーター SD型	62,000	66,000
874	1-055-02	ステンレスデシケーターSD用 予備棚板	8,000	8,500
876	6-184-01	ねじロデシケーター用コック シバタ	5,000	6,000
881	1-5212-01	ガス置換デシケータージャンボGD-SP	113,000	119,000
881	1-5212-02	ガス置換デシケータージャンボ GD-SS	119,000	125,000
881	1-5212-03	ガス置換デシケータージャンボ GD-WP	221,000	233,000
881	1-5212-04	ガス置換デシケータージャンボ GD-WS	243,000	260,000
881	1-7538-01	PETガス置換デシケータ GD-SPT	117,000	123,000
881	1-7538-02	PETガス置換デシケータGD-SPTS	120,000	126,000
881	1-7538-03	PETガス置換デシケータGD-WPT	221,000	233,000
881	1-7538-04	PETガス置換デシケータGD-WPTS	228,000	240,000
881	1-5211-01	ガス置換デシケーターBG GD-BG2P	56,000	59,000
881	1-5211-02	ガス置換デシケーターBG GD-BG2S	60,000	63,000
881	1-5212-01	ガス置換デシケーターBG GD-BG1P	68,000	72,000
881	1-5210-02	ガス置換デシケーターBG GD-BG1S	71,000	75,000
881	1-5210-03	ガス置換デシケーターBG GDBG1KP	74,000	78,000
881	1-5210-04	ガス置換デシケーターBG GDBG1KS	80,000	84,000
881	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
881	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
882	2-7968-01	ガス置換デシケーター VGD-SP	124,000	131,000
882	2-7968-02	ガス置換デシケーター VGD-SS	129,000	136,000
882	2-7968-03	ガス置換デシケーター VGD-WP	228,000	240,000
882	2-7968-04	ガス置換デシケーター VGD-WS	240,000	252,000
882	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
882	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
882	1-9015-03	ガス置換デシケーターGD-SS(SUS)	138,000	145,000
882	1-9015-04	ガス置換デシケーターGD-WS(SUS)	257,000	270,000
882	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
883	1-5213-01	ガス置換デシケータージャンボGD-S2P	168,000	178,000
883	1-5213-02	ガス置換デシケータージャンボGD-S2S	179,000	188,000
883	1-5213-03	ガス置換デシケータージャンボGD-W4P	294,000	310,000
883	1-5213-04	ガス置換デシケータージャンボGD-W4S	319,000	335,000
883	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
883	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
884	1-5216-02	デシケーター用アクセサリ INバルブ	3,400	3,800
884	1-5216-03	デシケーター用アクセサリ OUTバルブ	3,400	3,800
884	1-5216-04	デシケーター用アクセサリ 陽圧安全弁	6,300	6,800
884	1-5216-05	デシケータ用アクセサリガス置換ユニット	62,000	66,000
884	1-5216-06	デシケーター用アクセサリ 温湿度計	2,800	3,000
884	1-5216-07	デシケータアクセサリスライドレール棚板	7,800	8,600
884	1-5216-08	デシケーター用アクセサリ レール棚板	8,600	9,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
884	1-5216-09	デシケータ用棚板ショート	2,100	2,600
884	1-045-11	デシケーターBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
884	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
884	1-9050-01	デシケーター用オプション 引き出し	21,000	23,000
885	1-3160-03	オートドライストッカーキャスター(4ケ)	4,600	4,800
885	1-5467-21	ガス置換デシケーター DG-1N	55,000	58,000
885	1-5467-22	ガス置換デシケーター DG-2N	116,000	122,000
885	1-5467-23	ガス置換デシケーター DG-3N	148,000	156,000
885	1-5467-24	ガス置換デシケーター DG-4N	287,000	302,000
885	1-5485-11	ビッグドライ SPB-1用 固定棚板	2,700	3,000
885	1-5485-12	ビッグドライ SPB-2用 固定棚板	3,800	4,000
885	1-5485-13	固定棚板 SPB-3・DB-3F用	3,800	4,000
885	1-5485-14	固定棚板 SPB-4・DB-4F用	5,800	6,100
885	1-3160-03	オートドライストッカーキャスター(4ケ)	4,600	4,800
887	1-5811-01	成形真空デシケーター MVD-300	86,000	92,000
887	1-6158-01	成形真空デシケーター MVD-100	65,000	72,000
888	2-931-01	成形真空デシケーターRVD-250	12,900	13,500
888	2-931-02	成形真空デシケーターRVD-300	18,200	20,500
888	2-931-03	成形真空デシケーターRVD-250ゲージ付	17,500	18,500
888	2-931-04	成形真空デシケーターRVD-300ゲージ付	22,000	25,500
894	1-9043-01	ステンレス真空デシケーターDVS-250	150,000	158,000
894	1-9043-02	ステンレス真空デシケーターDVS-310	190,000	198,000
894	1-8989-01	ポンプ内蔵真空デシケーター VE-ALL	97,000	99,000
894	1-7546-11	ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN	221,000	225,000
894	1-7546-12	ポンプ内蔵真空デシケーターVK-ALN	265,000	270,000
895	3-4082-02	ボトルプロテクターB-100	1,500	1,600
895	3-4082-03	ボトルプロテクターB-250	1,500	1,600
895	3-4082-01	ボトルプロテクターB-500	2,300	2,500
895	3-4082-04	ボトルプロテクター B-1000	1,500	1,600
895	3-184-02	ボルトトレイ 12本用	4,700	5,200
895	3-186-01	ボトルコンテナー BC-12型	5,500	5,800
896	3-5349-41	薬品トレイ グレー	1,850	2,100
896	3-5349-42	薬品トレイ ブルー	1,850	2,100
896	3-5349-43	薬品トレイ イエロー	1,850	2,100
896	3-5349-51	薬品トレイ タテ仕切り板	360	450
896	3-5349-52	薬品トレイ ヨコ仕切り板	180	250
896	3-180-01	薬品トレイ 小 195×320×100	1,300	1,500
896	3-180-03	薬品トレイ 小 タテ仕切	110	150
896	3-180-04	薬品トレイ 小 ヨコ仕切	87	100
896	3-181-01	薬品コンテナー BC-1Y 持ち手付き	3,190	3,500
896	3-181-02	薬品コンテナー BC-2Y 持ち手付き	1,870	2,100
896	3-181-03	薬品コンテナー BC-3Y 持ち手付き	1,210	1,350
896	3-181-04	薬品コンテナー BC-4Y 持ち手付き	1,210	1,350
896	3-181-05	薬品コンテナー BC-1Y用タテ仕切	860	1,200
896	3-181-06	薬品コンテナー BC-1Y用ヨコ仕切	630	880
896	3-181-07	薬品コンテナー BC-2Y用タテ仕切	570	800
896	3-181-08	薬品コンテナー BC-2Y用ヨコ仕切	540	760
896	3-181-09	薬品コンテナー BC-3Y用ヨコ仕切	230	320
896	3-181-10	薬品コンテナー BC-4Y用タテ仕切	520	730
896	3-181-11	薬品コンテナー BC-4Y用ヨコ仕切	490	690
896	4-5323-01	ハンディボトル積み重ねコンテナー KH	9,800	10,200
896	4-5323-12	KHコンテナー専用ボトル広口取手付10L	2,800	3,000
896	4-5324-01	ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー	9,500	9,800
897	3-183-01	キャリングトレイ	2,500	2,800
898	3-1464-01	ビベトラックSPR-3	8,300	9,200
898	3-1464-02	ビベトラックSPR-6	11,400	12,500
898	3-197-01	ビベトケース S-2型	5,800	7,800
899	3-5660-01	ビベト掛ハーフ ウェーブ型ミニ	1,400	1,900
899	3-203-01	ビベト掛 ウェーブ型	2,700	2,800
899	3-5661-01	簡易型ビベト掛 MP	3,550	3,900
899	3-201-01	3方ビベト台 S-1型	2,000	2,500
899	3-201-02	3方ビベト台 P-1型	3,000	3,500
899	2-829-01	ビベトトレイC37370000E	2,300	2,700
900	3-199-01	ビベト立台 PT-4型 カバー付き	2,850	3,000
900	2-7583-01	マイクロビベト置き NM-P01	1,400	1,600
900	2-7971-01	マイクロビベトスタンド NIPS-TA	3,800	4,200
900	1-1609-01	マイクロビベトスタンドNIPS-TA5	9,500	10,000
901	3-5323-11	マイクロビベトスタンド NJ2	6,200	6,700
901	3-5322-01	マイクロビベトスタンドJGN2 6本掛	9,600	10,400
901	2-6364-01	ビベトスタンド F18962-0006	16,700	17,500
901	3-5324-01	ラウンドビベトスタンド NR 6本掛	10,500	11,500
902	3-5991-01	ビベトステーションHS120026 青	14,800	15,500
902	3-5991-02	ビベトステーションHS120056黄緑	14,800	15,500
902	3-5991-03	ビベトステーションHS120057 紫	14,800	15,500
902	3-5321-01	ビベトスタンドステーション PPS	9,100	9,800

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
902	3-214-01	磁橋式チップケース	6,800	7,300
904	3-219-01	サンプル管ケース NS1型	8,500	9,200
904	3-219-02	サンプル管ケース NS2型	7,800	8,500
904	3-220-01	サンプル管ケース M-1型	8,500	9,200
904	3-220-02	サンプル管ケース M-2型	8,500	9,200
905	3-1467-01	ディッシュラックTCR-35	4,500	4,700
905	3-1467-02	ディッシュラックTCR-60	4,800	5,000
905	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,400	5,600
905	3-1467-03	ディッシュラックTCR-150	4,400	4,600
905	2-2044-01	スリムシャーレラック SDR-2	4,500	4,700
905	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,400	5,600
905	1-1981-01	フラットシャーレホルダー FSH5-90	17,000	17,600
905	1-1981-11	フラットシャーレホルダー 追加トレイ	2,900	3,000
906	2-4217-01	逆さ置き対応シャーレラックSTS-10	5,800	6,200
910	2-7880-01	実験台用物入れ 100×80MF	3,000	3,200
911	3-5340-01	実験台引出しトレイ スクエア3	1,900	2,000
911	3-5340-02	実験台引出しトレイ スクエア4	1,900	2,000
911	3-5340-03	実験台引出しトレイ スクエア8	1,900	2,000
911	3-5340-04	実験台引出しトレイ コンビ	1,900	2,000
911	3-5340-05	実験台引出しトレイ スクエアコンビ	1,900	2,000
911	3-5340-06	実験台引出しトレイ ピンセット10	1,900	2,000
911	3-5340-07	実験台引出しトレイ スクエアハーフ	1,500	1,600
911	3-5340-08	実験台引出しトレイ コンビハーフ	1,500	1,600
923	1-4684-01	クリーンカバーシェルフ CC-9	86,500	93,000
923	1-2159-01	スチールラック L21999B	9,000	10,500
923	1-2159-02	スチールラック L21999W	9,000	10,500
923	1-2159-03	スチールラック H21999B	11,500	13,500
923	1-2159-04	スチールラック H21999W	11,500	13,500
924	3-296-01	ボールシェルフ 900mm4段	28,700	33,500
924	3-296-02	ボールシェルフ900mm4段キャスター付	34,900	39,800
924	3-296-03	ボールシェルフ 900mm5段	34,700	39,500
924	3-296-04	ボールシェルフ900mm5段キャスター付	40,400	45,000
924	3-297-01	ボールシェルフ 1200mm4段	31,500	37,000
924	3-297-02	ボールシェルフ1200mm4段キャスター	37,400	42,500
924	3-297-03	ボールシェルフ 1200mm5段	38,100	43,500
924	3-298-01	ボールシェルフ 1500mm4段	35,100	41,000
924	3-298-02	ボールシェルフ1500mm4段キャスター	41,100	47,000
924	3-298-03	ボールシェルフ 1500mm5段	43,600	49,500
924	3-298-04	ボールシェルフ1500mm5段キャスター	49,800	55,000
925	3-6494-01	ボールシェルフ S-3F	26,000	27,500
925	3-6494-02	ボールシェルフ S-3ワゴン	28,000	30,000
925	3-6494-03	ボールシェルフ S-4F	33,000	35,000
925	3-6494-04	ボールシェルフ 403-I	19,800	21,000
927	3-255-01	ナインボックス 200型	4,660	4,860
927	3-255-02	ナインボックス200型予備仕切板 2枚入	440	500
927	3-256-01	ナインボックス 300型	4,860	5,060
927	3-256-02	ナインボックス 300型予備仕切板	460	560
927	3-257-01	ナインボックス 400型	4,660	4,860
927	3-257-02	ナインボックス400型予備仕切板 4枚入	440	520
927	3-258-01	ナインボックス 600型	4,860	5,060
927	3-258-02	ナインボックス600型予備仕切板 6枚入	440	520
927	3-259-01	ナインボックス 900型	5,100	5,300
927	3-259-02	ナインボックス900型予備仕切板 9枚入	440	560
927	3-261-01	ワーキングボックス W220型	9,320	9,520
927	3-261-02	ワーキングボックス W230型	9,460	9,660
927	3-261-03	ワーキングボックス W320型	9,620	9,820
927	3-261-04	ワーキングボックス W222型	9,840	10,040
927	3-261-05	ワーキングボックス W232型	9,980	10,180
927	3-261-06	ワーキングボックス W600型	10,120	10,320
927	3-261-07	ワーキングボックス W800型	10,200	10,400
927	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	580	660
927	3-261-09	ワーキングボックス中仕切 WS-3 5枚	520	600
927	3-261-10	ワーキングボックス中仕切 WS-6 5枚	540	620
927	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	540	620
934	2-8684-01	デンキ一式キーボックスKB-ER-40	126,000	133,000
934	2-8684-11	キーボックス用ベース	5,500	6,000
935	1-7631-01	ラボベンチ天板耐薬仕様 AT	48,400	52,000
935	1-7631-02	ラボベンチ天板耐薬仕様 BT	43,000	46,500
936	3-4042-01	ドライベンチ DB-900	49,500	52,500
937	3-5317-01	木製ワゴン WT-1	42,000	44,000
937	3-5317-02	木製ワゴン WT-2	43,000	45,000
938	3-5006-01	ウォーキングラボベンチ WL	20,500	22,000
941	3-6498-01	モバイルカート MC40	16,800	17,800
941	3-6498-02	モバイルカート MC41	18,000	20,800
941	3-6498-03	モバイルカート MC42	18,000	19,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
941	3-6494-04	ボールシェルフ 403-I	19,800	21,000
941	3-6497-01	モバイルストレージカート MSO11C	15,500	16,500
941	3-6497-02	モバイルストレージカート MSO11D	16,800	17,800
941	3-6497-03	モバイルストレージカート MSO11E	15,500	16,500
941	3-6497-04	モバイルストレージカート MSO11F	19,000	20,000
941	3-6497-05	モバイルストレージカート MSO11G	16,000	17,000
941	3-6497-06	モバイルストレージカート MSO11H	19,500	20,500
941	3-6497-08	モバイルストレージカート MSO11K	16,800	17,800
941	3-6497-07	モバイルストレージカート MSO11J	19,800	20,800
941	7-1085-01	モバイルストレージカートMSO21C	17,800	18,800
941	7-1085-02	モバイルストレージカートMSO21D	20,500	21,500
941	7-1085-03	モバイルストレージカートMSO21K	19,000	20,000
941	7-1085-04	モバイルストレージカートMSO21J	22,000	23,000
941	3-6496-01	モバイルストレージカート MSO21E	17,500	18,500
941	3-6496-02	モバイルストレージカート MSO21F	19,800	20,800
941	3-6496-03	モバイルストレージカート MSO21G	18,000	19,000
941	3-6496-04	モバイルストレージカート MSO21H	20,500	21,500
942	3-6496-01	モバイルポケットカート MP61AG	21,800	22,800
942	3-6499-02	モバイルポケットカート MP61BG	24,900	25,900
942	7-1086-01	モバイルポケットカートMP61AP	21,800	22,800
942	7-1086-02	モバイルポケットカートMP61BP	24,900	25,900
942	3-6501-01	モバイルストアーク MS24C	42,000	44,000
942	3-6501-02	モバイルストアーク MS24F	57,800	59,800
942	3-6501-03	モバイルストアーク MS24G	57,800	59,800
942	3-6501-04	モバイルストアーク MS24H	40,000	42,000
942	7-1087-01	モバイルストアークMS24A	42,000	44,000
942	7-1087-02	モバイルストアークMS24B	42,000	44,000
942	7-1087-03	モバイルストアークMS24D	57,800	59,800
942	7-1087-04	モバイルストアークMS24E	57,800	59,800
942	3-6502-01	モバイルカート MC10 Gray	11,500	12,500
942	3-6503-01	モバイルカート MC10 Pink	11,500	12,500
942	3-6502-02	モバイルカート MC20 Gray	13,000	14,000
942	3-6503-02	モバイルカート MC20 Pink	13,000	14,000
944	8-4771-01	ステンレスワゴンレギュラー 2段	9,500	10,500
944	8-4771-02	ステンレスワゴンレギュラー 3段	12,800	13,800
944	8-4772-01	ステンレスワゴンラージ 2段	15,500	16,500
944	8-4772-02	ステンレスワゴンラージ 3段	19,500	20,500
944	3-1556-01	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ2段	11,500	12,500
944	3-1556-02	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ3段	15,500	16,500
944	3-1556-03	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ2段	16,500	17,500
944	3-1556-04	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ3段	21,500	22,500
945	3-413-11	ニューマテリアルワゴンAN型	22,000	23,000
945	3-413-12	ニューマテリアルワゴンBN型	19,300	20,300
947	2-7680-01	SDカート M-2G-M 2段	30,000	31,000
947	2-7680-02	SDカート M-3G-M 3段	35,000	36,000
947	2-7679-01	立ち上げカート M-2V-M 2段	32,500	33,500
947	2-7679-02	立ち上げカート M-3V-M 3段	37,500	38,500
948	3-408-01	ハンディキャリア SUS-2	38,000	43,000
948	3-407-01	ハンディキャリア SUS-3	44,000	49,000
948	3-406-01	ハンディキャリア ST-3	40,200	43,000
948	3-1099-01	ヘビーカート SUS-2W	65,900	69,000
948	3-1100-01	ヘビーカート SUS-3W	79,100	82,000
951	7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	1,350	1,450
951	7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,460	1,560
953	3-5657-01	スキマワゴン A	27,500	29,000
953	3-5657-02	スキマワゴン B	31,900	33,500
953	3-5657-03	スキマワゴン C	34,100	36,000
954	0-9926-01	カルテワゴン 筆記台付 BRT-1L	22,900	25,000
954	0-9926-02	カルテワゴン 筆記台付 BRT-2L	29,900	32,500
957	3-436-01	ポリトラ N-450W	29,000	29,800
957	3-436-02	ポリトラ N-450LW	33,000	33,800
958	1-6293-01	ワイドキャリア WD-150	14,900	16,500
958	1-6293-02	ワイドキャリア WD-300	29,000	32,800
961	3-5618-11	ステンレス台車 MK-602	65,000	69,000
961	3-5618-12	ステンレス台車 MK-902	74,500	79,000
961	3-5618-13	ステンレス台車 MK-1202	117,500	123,500
964	1-6083-06	廃液回収トレイワゴンペール缶2ヶ用	20,500	22,000
966	3-455-01	脚立 CM-120	28,300	30,600
966	3-455-02	脚立 CM-150	34,500	37,000
967	3-454-01	ステップ脚立 SF-92	32,000	33,400
967	3-454-02	ステップ脚立 SF-93	44,500	44,300
971	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,500	7,900
971	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	67,500	71,100
971	1-8549-01	アズノールシャーレφ40×13.5五百入	4,000	4,200
971	1-8549-02	アズノールシャーレφ55×17.500入	6,000	6,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
971	1-8549-03	アズノールシャーレφ70×16.5六百入	8,300	8,800
973	2-129-01	ステンレスシャーレ 50×15×0.6	600	640
973	2-129-02	ステンレスシャーレ 60×20×0.6	620	680
973	2-129-03	ステンレスシャーレ 75×20×0.6	640	700
973	2-129-04	ステンレスシャーレ 90×20×0.6	660	750
973	2-129-06	ステンレスシャーレ 120×25×0.8	2,300	2,500
975	1-4402-01	腰高シャーレ(焼口)60×45	2,000	2,100
975	1-4402-02	腰高シャーレ(焼口)60×60	2,500	2,600
975	1-4402-04	腰高シャーレ(焼口)75×45	2,200	2,300
975	1-4402-05	腰高シャーレ(焼口)75×60	2,700	2,800
975	1-4402-06	腰高シャーレ(焼口)90×45	2,400	2,500
975	1-4402-07	腰高シャーレ(焼口)90×60	2,400	2,500
975	2-5316-01	角型透明ディッシュ 角1号 100枚	19,000	21,000
975	2-5316-02	角型透明ディッシュ 角2号 100枚	15,000	16,500
981	3-6484-01	細胞培養フラスコ WCL0350-1	26,000	27,500
981	3-6484-02	細胞培養フラスコ WCL1000-1	32,000	34,500
987	1-1599-01	PCRチューブ0.2mlフラットキャップ	3,300	3,500
987	1-1599-02	PCRチューブ 0.2mlドームキャップ	3,300	3,500
987	1-1599-03	PCRチューブ 0.2ml8連フラット	6,800	7,000
987	1-1599-04	PCRチューブ 0.2ml8連ドーム	6,800	7,000
988	2-4734-12	PCRチューブ T325-4N 千個入	6,700	7,400
989	1-1600-01	ピオラムマイクロチューブ 1.5ml	1,800	1,900
989	1-1600-02	ピオラムマイクロチューブ 2ml	2,700	2,800
989	1-1600-03	ピオラムマイクロチューブ滅菌済1.5ml	1,900	2,000
989	1-1600-04	ピオラムマイクロチューブ滅菌済 2ml	2,100	2,200
989	2-4127-01	ピオラムチューブブラック PR-50	1,150	1,200
990	2-9653-02	マイクロチューブ1210-29	2,700	3,000
991	3-4991-01	丸底スーパースピンチューブ3016870	4,500	4,800
992	1-4315-02	低吸着チューブ T330-7LST	21,100	23,000
992	1-4315-03	低吸着チューブ T330-72LST	34,500	36,000
995	3-6187-01	自動分析用サンプルカップ A18	1,500	1,800
995	3-6187-02	自動分析用サンプルカップ A19	2,600	2,900
995	3-6187-03	自動分析用サンプルカップ A20	2,400	2,700
995	3-6323-01	自動分析用サンプルカップ A04	8,000	8,800
996	2-3837-15	キャップ T552-30WTP	6,800	7,800
999	2-3881-45	クライオバイアル T309-3A	32,300	33,000
999	2-3881-46	クライオバイアル T309-4A	34,600	35,000
999	2-3881-47	クライオバイアル T309-5A	39,200	40,000
1010	3-1478-11	プレートウォッシャーWPW2-96	416,000	380,000
1012	2-3013-01	アイビスレインボーラック I-80W	1,200	900
1012	2-3013-02	アイビスレインボーラック I-80R	1,200	900
1012	2-3013-03	アイビスレインボーラック I-80B	1,200	900
1012	2-3013-04	アイビスレインボーラック I-80G	1,200	900
1012	2-3013-05	アイビスレインボーラック I-80Y	1,200	900
1012	2-3013-06	アイビスレインボーラック I-80O	1,200	900
1012	2-3013-07	アイビスレインボーラック I-80P	1,200	900
1014	1-5979-01	フローター AHT	2,000	2,200
1015	2-4479-01	アルミラック AR05 0.5ml用	3,500	4,000
1015	2-4479-02	アルミラック AR15 すべり止めゴム付	3,500	4,000
1015	2-4119-01	クールラック1.5mlチューブ用 24本	14,000	15,000
1015	2-4119-02	クールラック1.5/2mlチューブ兼用	14,000	15,000
1015	2-4119-03	クールラック PCRチューブ用 96本	14,000	15,000
1015	2-4119-04	クールラック 5mlチューブ用(9本)	14,000	15,000
1015	2-4119-05	クールラック 15ml遠沈管(9本)	19,000	20,000
1015	2-4119-06	クールラック 50ml遠沈管(4本)	19,000	20,000
1019	1-9414-11	フリーズボックスAOF-11	6,800	7,800
1019	1-9414-12	フリーズボックスラックAS-FRACK2	2,800	2,950
1020	2-949-01	フリーズボックスAFB-25	3,800	4,200
1020	2-949-02	フリーズボックスAFB-81	4,800	5,200
1020	2-949-03	フリーズボックスAFB-100	4,800	5,200
1020	2-5755-11	フリーズボックスIFB-AN	5,400	5,800
1020	2-5755-12	フリーズボックスIFB-BN	6,500	6,900
1020	2-5755-13	フリーズボックスIFB-CN	6,500	6,900
1042	2-3259-01	食品検体容器23213-2	4,400	4,600
1042	2-3259-04	食品検体容器23223-2B	6,600	6,950
1045	2-4213-01	コロニーカウンターライト台TLB-MP	26,000	27,500
1045	2-5046-15	コロニーカウンター ライト台 R2D2	29,800	32,000
1047	6-9751-01	白金耳スタンド HK-1	800	870
1047	6-9751-02	白金耳スタンドSUS HK-1S	1,500	1,650
1048	2-5113-01	デイスボウシリンジ棒GDC-1000	20,800	22,000
1048	2-3846-01	フレアー滅菌器SAS-3000	64,300	68,000
1067	3-7026-01	マイクロベットの 0.1-2.5μl	6,900	7,300
1067	3-7026-02	マイクロベットの 0.5-10μl	6,900	7,300
1067	3-7026-03	マイクロベットの 2-20μl	6,900	7,300
1067	3-7026-04	マイクロベットの 5-50μl	6,900	7,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1067	3-7026-05	マイクロベットの 10-100μl	6,900	7,300
1067	3-7026-06	マイクロベットの 20-200μl	6,900	7,300
1067	3-7026-07	マイクロベットの 50-200μl	6,900	7,300
1067	3-7026-08	マイクロベットの 100-1000μl	6,900	7,300
1067	3-7026-09	マイクロベットの 200-1000μl	6,900	7,300
1067	3-7026-10	マイクロベットの 1000-5000μl	6,900	7,300
1067	3-7026-11	マイクロベットの 2-10ml	6,900	7,300
1067	3-7010-01	マイクロベットの 0.5-10μl-8	26,000	26,800
1067	3-7010-02	マイクロベットの 5-50μl-8	26,000	26,800
1067	3-7010-03	マイクロベットの 50-300μl-8	26,000	26,800
1067	3-7010-04	マイクロベットの 0.5-10μl-12	35,000	36,800
1067	3-7010-05	マイクロベットの 5-50μl-12	35,000	36,800
1067	3-7010-06	マイクロベットの 50-300μl-12	35,000	36,800
1067	3-7039-11	ビベットのチップ 17900032	1,200	1,300
1067	3-7039-12	ビベットのチップ 17900033	1,200	1,300
1067	3-7039-13	ビベットのチップ 17900034	1,200	1,300
1067	3-7039-14	ビベットのチップ 17900035	1,200	1,300
1067	3-7039-15	ビベットのチップ 17900036	1,200	1,300
1067	3-7039-16	ビベットのチップ 17900037	1,300	1,400
1067	3-7039-17	ビベットのチップ 17900038	1,300	1,400
1068	3-7013-05	電動ビベットの 0.5-10連続分注タイプ	36,000	31,000
1068	3-7013-06	電動ビベットの 5-50連続分注タイプ	36,000	31,000
1068	3-7013-07	電動ビベットの 30-300連続分注タイプ	36,000	31,000
1068	3-7013-08	電動ビベットの 100-1000連続分注タイプ	36,000	31,000
1068	3-7024-01	マイクロベットのプラス 5μl	9,800	7,800
1068	3-7024-02	マイクロベットのプラス 10μl	9,800	7,800
1068	3-7024-03	マイクロベットのプラス 20μl	9,800	7,800
1068	3-7024-04	マイクロベットのプラス 25μl	9,800	7,800
1068	3-7024-05	マイクロベットのプラス 50μl	9,800	7,800
1068	3-7024-06	マイクロベットのプラス 100μl	9,800	7,800
1068	3-7024-07	マイクロベットのプラス 200μl	9,800	7,800
1068	3-7024-08	マイクロベットのプラス 250μl	9,800	7,800
1068	3-7024-09	マイクロベットのプラス 500μl	9,800	7,800
1068	3-7024-10	マイクロベットのプラス 1000μl	9,800	7,800
1068	3-7024-11	マイクロベットのプラス 2000μl	9,800	7,800
1068	3-7024-12	マイクロベットのプラス 5000μl	9,800	7,800
1068	3-7009-01	マイクロベットのプラス0.5-10μl-8	30,000	32,000
1068	3-7009-02	マイクロベットのプラス 5-50μl-8	30,000	32,000
1068	3-7009-03	マイクロベットのプラス50-300μl-8	30,000	32,000
1068	3-7009-04	ベットのプラス0.5-10μl-12	40,000	42,000
1068	3-7009-05	マイクロベットのプラス 5-50μl-12	40,000	42,000
1068	3-7009-06	ベットのプラス50-300μl-12	40,000	42,000
1070	2-9772-05	スタンダードチップAT200SR	4,800	5,200
1070	2-9773-05	スタンダードチップAT200SFR	6,600	8,300
1072	1-4650-01	クリアビベットの ep-2	8,000	9,000
1072	1-4650-02	クリアビベットの ep-10	8,000	9,000
1072	1-4650-03	クリアビベットの ep-20	8,000	9,000
1072	1-4650-04	クリアビベットの ep-200	8,000	9,000
1072	1-4650-05	クリアビベットの ep-1000	8,000	9,000
1072	1-4650-06	クリアビベットの ML-10	12,000	13,000
1072	1-6323-01	クリアビベットの エイトCP-001	32,000	35,000
1072	1-6323-02	クリアビベットの エイトCP-002	28,000	30,000
1072	1-6323-03	クリアビベットの CP-003	40,000	43,000
1072	1-6323-06	クリアビベットの CP-004	40,000	43,000
1079	6-8672-12	ビベットのチップ1045-965 576入	5,600	5,900
1083	5-3106-01	チップラック&ラック収納滅菌缶YR	16,600	17,500
1083	5-3106-02	チップラック&ラック収納滅菌缶BR	16,900	17,800
1083	5-3106-03	チップラック&ラック収納滅菌缶YR-I	12,600	13,500
1083	5-3106-05	チップラック&ラック収納滅菌缶BR-I	13,900	14,800
1085	2-3555-01	増加分注器 MDS-100SA	128,000	135,000
1085	1-5916-12	チュービングポンプチューブカートリッジH	6,000	7,000
1095	3-6206-01	自動ビュレット 9695-1005	12,000	12,800
1095	3-6206-02	自動ビュレット 9695-1010	12,000	12,800
1095	3-6206-03	自動ビュレット 9695-1015	12,000	12,800
1095	3-6206-04	自動ビュレット 9695-1025	12,000	12,800
1095	3-6206-05	自動ビュレット 9695-1050	14,000	15,100
1096	2-5312-07	ソコレックスSH 163SH0501	20,200	20,100
1096	2-5312-08	ソコレックスSH 163SH0502	20,200	20,100
1100	2-3827-11	コントローラ交換フィルタ17000110	300	330
1104	2-4031-01	デイスボシリンジ 横口 3ml	4,200	4,400
1104	2-4031-02	デイスボシリンジ 横口 6ml	4,700	4,900
1104	2-4031-03	デイスボシリンジ 横口 12ml	7,200	7,550
1104	2-4031-04	デイスボシリンジ 横口 24ml	8,900	9,350
1104	2-4031-06	デイスボシリンジ 横口 30ml	8,000	8,250
1104	2-4031-05	デイスボシリンジ 横口 50ml	8,800	9,100

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1107	2-8512-11	交換針5190-1548	3,200	3,500
1113	2-1067-01	シリンジトレイ 349×233×56	11,000	11,800
1114	1-7608-21	シリンジポンプ リモコンタイプCT-10	66,000	69,000
1114	1-7608-23	シリンジポンプ MR-1	84,000	88,000
1114	1-7608-22	シリンジポンプ リモコンタイプDR-10	100,000	105,000
1114	1-7608-02	マイクロシリンジポンプ リモコンケーブル	7,000	7,400
1114	1-1590-01	シリンジポンプ SPS-1	190,000	199,000
1114	1-1590-02	シリンジポンプ SPS-2	230,000	241,000
1114	3-6811-01	シリンジポンプ SPDC-1	190,000	199,000
1114	3-6811-02	シリンジポンプ SPDC-2	230,000	241,000
1115	2-7820-01	シリンジポンプエコノミー SPE-1	110,000	115,000
1115	1-6042-02	シリンジポンプ(PC制御) SP-1PC	150,000	157,000
1115	1-6042-11	シリンジポンプ(PC制御) SP-2PC	170,000	178,000
1115	2-7819-01	マイクロシリンジポンプ MSPE-1	98,000	103,000
1115	2-7819-02	マイクロシリンジポンプ MSPE-3	105,000	110,000
1116	1-1591-01	マイクロシリンジポンプ MSP-1D	180,000	189,000
1116	1-1591-02	マイクロシリンジポンプ MSP-3D	210,000	220,000
1117	3-6457-01	アイスパン M16807-1101	9,500	10,500
1117	3-6457-02	アイスパン M16807-1102	9,500	10,500
1117	3-6457-03	アイスパン M16807-1103	9,500	10,500
1117	3-6457-04	アイスパン M16807-1104	9,500	10,500
1117	3-6458-01	アイスパン M16807-4101	15,000	16,500
1117	3-6458-02	アイスパン M16807-4102	15,000	16,500
1117	3-6458-03	アイスパン M16807-4103	15,000	16,500
1117	3-6458-04	アイスパン M16807-4104	15,000	16,500
1117	3-6391-01	アイスパケツ M16807-2001	14,500	16,000
1117	3-6391-02	アイスパケツ M16807-2002	14,500	16,000
1117	3-6391-03	アイスパケツ M16807-2003	14,500	16,000
1117	3-6391-04	アイスパケツ M16807-2004	14,500	16,000
1117	3-6392-01	アイスパケツ M16807-4001	15,000	16,500
1117	3-6392-02	アイスパケツ M16807-4002	15,000	16,500
1117	3-6392-03	アイスパケツ M16807-4003	15,000	16,500
1117	3-6392-04	アイスパケツ M16807-4004	15,000	16,500
1118	1-6148-01	真空断熱容器 BTC-3001	16,000	16,800
1118	1-6148-02	真空断熱容器 BTC-2001	14,000	14,700
1118	1-6148-03	真空断熱容器 BTC-801	4,300	4,500
1118	1-6148-04	真空断熱容器 BTC-451	3,400	3,600
1118	1-6097-01	ステンレス製クーリングバス SCB-S	21,000	22,000
1118	1-6097-02	ステンレス製クーリングバス SCB-L	23,000	24,000
1121	6-7165-04	液体窒素用デューワー瓶 4LD	160,000	185,000
1121	6-7165-16	コア・蓋セットD010-9C16	11,700	14,000
1121	6-7165-17	コア・蓋セットD025-9C16	13,400	17,000
1125	2-9177-11	保冷・保温ボックス KRCL-20L	25,000	27,000
1125	2-9177-12	保冷・保温ボックス KRCL-40L	35,000	37,000
1125	2-9177-13	保冷・保温ボックス KRCL-60L	45,000	47,000
1125	2-9178-11	保冷・保温ボックス KRCL-20AL	38,000	42,000
1125	2-9178-12	保冷・保温ボックス KRCL-40AL	52,000	55,000
1125	2-9178-13	保冷・保温ボックス KRCL-60AL	65,000	67,000
1128	1-4963-02	ソフトラボクーラー SCB-15	1,900	2,000
1128	1-4963-04	ソフトラボクーラー SCB-35	2,900	3,200
1131	2-8691-01	チャック付保冷・保温袋平袋S	6,000	6,400
1131	2-8691-02	チャック付保冷・保温袋平袋M	8,500	8,900
1131	2-8691-03	チャック付保冷・保温袋平袋L	10,500	11,000
1131	2-8691-04	チャック付保冷・保温袋平袋LL	6,500	6,900
1131	2-8691-05	チャック付保冷・保温袋角底折込袋S	6,700	7,100
1131	2-8691-06	チャック付保冷・保温袋角底折込袋M	8,000	8,200
1131	2-8691-07	チャック付保冷・保温袋角底折込袋L	9,200	9,600
1138	1-9253-01	マウス代謝ケージ SN-783-0	49,000	68,000
1138	1-8179-01	エサ箱 粉末給餌器	1,900	2,400
1138	1-8179-02	エサ箱 粉末給餌器(オートクレーブ対応)	2,700	2,900
1146	2-013-01	組織片分離用 培養有柄針	290	280
1166	2-5674-01	ラボ用マーカー 細1401 10本入	4,000	4,200
1166	2-5674-04	ラボ用マーカー 1403 青 10本入	4,500	4,700
1175	2-7909-01	湿潤箱 MC-NM12	7,000	7,600
1175	2-7909-02	湿潤箱 MC-NM20	9,100	9,800
1175	2-159-01	オペク整理箱 本体 9段	53,500	58,000
1176	2-4018-01	標準マルチラック SK-1-02	45,200	63,000
1176	2-4018-02	標準マルチラック SK-1-03	45,200	63,000
1176	2-4018-03	標準マルチラック SK-5	40,000	63,000
1176	2-4018-04	標準マルチラック SK-15A	66,100	88,000
1176	2-4018-05	標準マルチラック SK-19 天板	8,300	9,700
1176	2-4018-06	標準マルチラック SK-20 台	8,300	9,700
1183	2-9416-01	イオン交換水製造器LABWATER1	113,000	120,000
1183	2-9416-02	イオン交換水製造器LABWATER2	139,800	146,000
1184	1-3136-01	カーリッジ純水器 DX07型樹脂再生費	11,000	10,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1187	1-385-02	濾過筒ハウジング 台座	5,500	5,950
1187	1-3180-01	ステンレスフィルターハウジングST-25	34,000	36,200
1187	1-3180-02	ステンレスフィルターハウジングST-50	67,100	71,500
1193	2-870-01	定性濾紙1017	240	280
1193	2-870-02	定性濾紙1019	280	320
1193	2-870-03	定性濾紙10111	380	430
1193	2-870-04	定性濾紙10112. 5	460	500
1193	2-870-05	定性濾紙10115	600	690
1193	2-870-06	定性濾紙10118. 5	980	1,080
1193	2-871-01	定性濾紙1027	240	280
1193	2-871-02	定性濾紙1029	280	320
1193	2-871-03	定性濾紙10211	380	430
1193	2-871-04	定性濾紙10212. 5	460	530
1193	2-871-05	定性濾紙10215	600	690
1193	2-871-06	定性濾紙10218. 5	980	1,150
1193	2-871-07	定性濾紙10224	1,720	1,800
1193	2-872-01	定性濾紙1037	240	280
1193	2-872-02	定性濾紙1039	280	320
1193	2-872-03	定性濾紙10311	380	440
1193	2-872-04	定性濾紙10312. 5	460	530
1193	2-872-05	定性濾紙10315	600	690
1193	2-872-06	定性濾紙10318. 5	980	1,150
1193	2-872-07	定性濾紙10324	1,720	2,000
1193	2-873-01	定量濾紙2017	630	730
1193	2-873-02	定量濾紙2019	880	980
1193	2-873-03	定量濾紙20111	1,100	1,200
1193	2-873-04	定量濾紙20112. 5	1,500	1,600
1193	2-873-05	定量濾紙20115	1,900	2,200
1193	2-873-06	定量濾紙20118. 5	2,800	3,200
1193	2-873-07	定量濾紙20124	4,700	5,400
1193	2-874-01	定量濾紙2027	630	730
1193	2-874-02	定量濾紙2029	880	980
1193	2-874-03	定量濾紙20211	1,100	1,200
1193	2-874-04	定量濾紙20212. 5	1,500	1,600
1193	2-874-05	定量濾紙20215	1,900	2,200
1193	2-874-06	定量濾紙20218. 5	2,800	3,200
1193	2-874-07	定量濾紙20224	4,700	5,400
1193	2-875-01	定量濾紙2037	630	730
1193	2-875-02	定量濾紙2039	880	980
1193	2-875-03	定量濾紙20311	1,100	1,200
1193	2-875-04	定量濾紙20312. 5	1,500	1,600
1193	2-875-05	定量濾紙20315	1,900	2,200
1193	2-875-06	定量濾紙20318. 5	2,800	3,200
1193	2-875-07	定量濾紙20324	4,700	5,400
1195	2-851-01	ガラス繊維濾紙021160N-SPGFA	1,200	1,300
1195	2-851-02	ガラス繊維濾紙024160N-SPGFA	1,300	1,450
1195	2-851-03	ガラス繊維濾紙025160N-SPGFA	1,300	1,450
1195	2-851-04	ガラス繊維濾紙037160N-SPGFA	2,000	2,100
1195	2-853-01	ガラス繊維濾紙021120N-SPGFC	1,800	2,100
1195	2-853-02	ガラス繊維濾紙024120N-SPGFC	2,000	2,200
1195	2-853-03	ガラス繊維濾紙025120N-SPGFC	2,200	2,400
1195	2-853-04	ガラス繊維濾紙037120N-SPGFC	3,500	3,700
1195	2-853-05	ガラス繊維濾紙042120N-SPGFC	3,600	3,900
1195	2-853-06	ガラス繊維濾紙047120N-SPGFC	3,700	4,000
1195	2-853-07	ガラス繊維濾紙050120N-SPGFC	3,800	4,250
1195	2-854-01	ガラス繊維濾紙021270N-SPGFD	900	1,000
1195	2-854-02	ガラス繊維濾紙024270N-SPGFD	1,000	1,100
1195	2-854-03	ガラス繊維濾紙025270N-SPGFD	1,100	1,200
1195	2-854-04	ガラス繊維濾紙037270N-SPGFD	1,700	2,000
1195	2-854-05	ガラス繊維濾紙042270N-SPGFD	1,800	2,000
1195	2-854-06	ガラス繊維濾紙047270N-SPGFD	1,900	2,000
1195	2-854-07	ガラス繊維濾紙050270N-SPGFD	2,500	2,600
1195	2-855-01	ガラス繊維濾紙021070N-SPGFF	3,600	4,000
1195	2-855-02	ガラス繊維濾紙024070N-SPGFF	3,900	4,300
1195	2-855-03	ガラス繊維濾紙025070N-SPGFF	3,900	4,300
1195	2-855-04	ガラス繊維濾紙037070N-SPGFF	6,700	7,300
1195	2-855-05	ガラス繊維濾紙042070N-SPGFF	7,000	7,900
1195	2-855-06	ガラス繊維濾紙047070N-SPGFF	8,400	9,200
1195	2-855-07	ガラス繊維濾紙050070N-SPGFF	9,000	10,400
1195	2-855-08	ガラス繊維濾紙055070N-SPGFF	4,800	5,200
1195	2-855-09	ガラス繊維濾紙070070N-SPGFF	5,600	6,000
1195	2-855-10	ガラス繊維濾紙090070N-SPGFF	9,800	10,600
1206	3-6569-01	フィルターファンネルXB300	24,500	21,000
1206	3-6570-01	フィルターファンネルXB300A	24,500	21,000
1206	3-6569-02	フィルターファンネルXB500	29,100	24,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1206	3-6570-02	フィルターファンネルXB500A	29,100	24,000
1207	2-258-01	フィルターホルダーマニホールド3連式 塩ビ	58,900	63,500
1207	2-258-02	フィルターホルダーマニホールド塩ビ製5連式	80,300	87,000
1208	2-5141-01	SPE用マニホールド57030-U	102,900	107,000
1208	2-5141-02	SPE用バキュームマニホールド57044	115,500	120,000
1209	1-3198-01	フィルターSYNNO101MNX104	8,200	8,700
1209	1-3198-02	フィルターSYNNO102MNX104	8,200	8,700
1209	1-3198-03	フィルターSYNNO301MNX104	8,600	8,900
1209	1-3198-04	フィルターSYNNO302MNX104	8,600	8,900
1218	3-6056-01	サンプルろ過バイアル85540-100	38,500	42,000
1218	3-6056-02	サンプルろ過バイアル85540-200	75,400	82,000
1218	3-6056-03	サンプルろ過バイアル85540-500	182,500	199,000
1218	3-6056-04	サンプルろ過バイアル85530-100	38,500	42,000
1218	3-6056-05	サンプルろ過バイアル85530-200	75,400	82,000
1218	3-6056-06	サンプルろ過バイアル85530-500	182,500	199,000
1218	3-6057-01	サンプルろ過バイアル85541-100	38,500	42,000
1218	3-6057-02	サンプルろ過バイアル85541-200	75,400	82,000
1218	3-6057-03	サンプルろ過バイアル85541-500	182,500	199,000
1218	3-6057-04	サンプルろ過バイアル85531-100	38,500	42,000
1218	3-6057-05	サンプルろ過バイアル85531-200	75,400	82,000
1218	3-6057-06	サンプルろ過バイアル85531-500	182,500	199,000
1218	3-6058-01	サンプルろ過バイアル85539-100	38,500	42,000
1218	3-6058-02	サンプルろ過バイアル85539-200	75,400	82,000
1218	3-6058-03	サンプルろ過バイアル85539-500	182,500	199,000
1218	3-6058-04	サンプルろ過バイアル85538-100	38,500	42,000
1218	3-6058-05	サンプルろ過バイアル85538-200	75,400	82,000
1218	3-6058-06	サンプルろ過バイアル85538-500	182,500	199,000
1218	3-6059-04	サンプルろ過バイアル85535-100	38,500	42,000
1218	3-6059-05	サンプルろ過バイアル85535-200	75,400	82,000
1218	3-6059-06	サンプルろ過バイアル85535-500	182,500	199,000
1219	3-7015-01	卓上ハイスピン遠心機 D3024	171,000	179,000
1222	3-7018-02	遠心分離機 DM0412	72,000	75,000
1223	3-7014-01	卓上小型遠心機 D1008	17,800	22,800
1223	1-2827-01	ハイスピンミニ遠心機HSC-12000	23,500	24,800
1225	2-9611-12	チューブ×ローター A0. 2-32	18,000	20,000
1227	3-7040-01	パーソナル遠心機 D2012 plus	93,000	96,000
1229	2-5750-01	遠沈管用天秤 BFC-1	19,000	20,000
1231	2-089-01	電気泳動用電源装置Mini300	51,000	54,000
1233	1-5479-01	ハンディーUVランプ LUV-4	19,000	19,900
1233	1-5479-02	ハンディーUVランプ LUV-6	22,000	23,000
1233	1-5479-03	ハンディーUVランプ LUV-16	35,000	37,000
1233	1-5479-04	ハンディーUVランプ SUV-4	21,500	22,500
1233	1-5479-05	ハンディーUVランプ SUV-6	32,000	33,500
1233	1-5479-06	ハンディーUVランプ SUV-16	40,000	42,000
1233	1-5479-07	ハンディーUVランプ SLUV-4	28,000	29,500
1233	1-5479-08	ハンディーUVランプ SLUV-6	39,500	41,500
1233	1-5479-09	ハンディーUVランプ SLUV-8	48,000	50,500
1233	3-1559-01	ハンディ青色LED光源HL-24	37,800	39,800
1233	3-1559-02	ハンディ青色LED光源HL-36	45,000	47,000
1233	3-1559-03	ハンディ青色LED光源HL-48	52,000	54,500
1233	1-5479-20	ハンディーUVランプ用アクセサリ 暗箱	22,500	23,600
1233	1-5479-21	ハンディーUVランプ用ランプスタンド	7,100	7,500
1233	1-5479-22	UVランプビューイングキャビネット	118,000	124,000
1233	1-5479-14	ビューイングキャビネット用交換電球	600	630
1233	1-5517-01	ハンディUVランプ用部品 LW4W放電管	2,500	2,600
1233	1-5517-02	ハンディUVランプ用部品 LW6W放電管	2,500	2,600
1233	1-5517-03	ハンディUVランプ用部品 LW8W放電管	3,500	3,700
1233	1-5517-04	ハンディUVランプ用部品 SW4W放電管	3,400	3,600
1233	1-5517-05	ハンディUVランプ用部品 SW6W放電管	3,650	3,800
1233	1-5517-06	ハンディUVランプ用部品 SW8W放電管	4,250	4,500
1245	1-2855-01	ディスプレイ(可視光用)ST-PS	990	1,050
1245	1-2855-02	ディスプレイ(可視光用)SM-PS	990	1,050
1245	1-2848-01	ディスプレイ近紫外・可視光用ST-MA	1,400	1,500
1245	1-2848-02	ディスプレイ近紫外・可視光用SM-MA	1,400	1,500
1245	1-2956-01	ピオラムディスプレイUVC-Z8. 5	8,500	8,900
1245	1-2956-02	ピオラムディスプレイUVC-SM	8,500	8,900
1245	1-2956-11	ピオラムUVC-Z8. 5用アダプター	5,500	5,800
1247	2-4755-01	キューベックラック 18520-0000	3,050	3,300
1247	2-5720-01	ディスプレイスタンドBRA759501	2,280	2,500
1251	2-975-11	電磁弁ユニット	20,000	24,000
1251	2-975-12	外付電磁弁ユニット接続ケーブル	6,000	7,000
1258	2-5142-01	チューブ用ピケットZ2556881PAK	19,200	19,800
1258	2-5143-01	NMR試料管ラックZ118257-1EA	6,100	6,200
1263	2-9779-01	FT-IR用組立液体セル162-1100	41,000	52,000
1263	2-9779-02	組立液体セル用窓材 945-3716	9,600	10,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1263	2-9779-03	組立液体セル用窓材 945-3717	11,200	12,900
1263	2-9779-04	組立液体セル用窓材 915-3716	42,800	26,000
1263	2-9779-05	組立液体セル用窓材 915-3717	49,200	32,200
1263	2-9779-06	ECガスセル 162-2100	53,000	68,000
1263	2-9779-07	ECガスセル 162-2150	53,000	68,000
1263	2-9779-08	ECガスセル用窓材 945-3616	6,000	7,100
1263	2-9779-09	ECガスセル用窓材 915-3616	32,400	20,700
1269	2-3647-02	試薬500mlアセトン010-00265	920	940
1269	2-3647-09	試薬 硫酸アンモニウム010-02705	1,150	1,300
1269	2-3647-14	試薬 n-ブタノール 020-02485	1,070	1,100
1269	2-3647-28	試薬 n-ヘキササン 080-00335	970	990
1269	2-3647-42	試薬 石油エーテル 160-01005	1,050	1,070
1269	2-3647-43	試薬25g臭化カリウム160-06442	900	1,250
1269	2-3647-52	試薬 2-プロパノール160-04905	970	990
1269	2-3647-63	試薬 次亜塩素酸Na 190-02525	700	800
1269	2-3127-03	アンモニア水(28%)010-01895	2,100	2,050
1269	2-3127-05	クロロホルム 030-02245	3,250	2,450
1269	2-3127-10	硝酸(1. 38)特級 140-01155	2,100	2,050
1269	2-3127-12	水酸化ナトリウム 190-02475	2,450	2,400
1269	2-3127-13	500ML 硫酸 190-05085	2,100	2,050
1269	2-3127-22	石油ベンジン特級 160-00955	950	970
1269	2-3127-25	500g炭酸水素Na190-01535	1,100	1,300
1269	2-3127-26	りん酸三Na12水和 190-03185	1,250	1,600
1269	2-3127-27	亜硫酸ナトリウム190-03745	1,000	1,100
1269	2-3127-29	尿素500g 210-00095	1,200	1,500
1270	2-3129-02	液体クロマトグラフ試薬330-01216	2,500	2,550
1270	2-3129-03	液体クロマトグラフ試薬330-01516	3,000	3,050
1282	1-7680-05	グッドボーイ褐色1L 110205	210	240
1284	2-8088-01	食品検体容器GDSKY-90ML 滅菌済	12,300	12,700
1284	2-8088-02	食品検体容器GDSKY-100ML滅菌済	12,300	12,700
1288	4-5331-01	スクエアボトル 3L	770	790
1288	4-5331-02	スクエアボトル 5L	1,000	1,050
1288	4-5331-03	スクエアボトル 10L	1,450	1,500
1288	4-5332-01	スクエアボトル 3L活栓付	1,200	1,250
1288	4-5332-02	スクエアボトル 5L活栓付	1,420	1,450
1288	4-5332-03	スクエアボトル 10L活栓付	1,860	1,900
1288	4-5330-01	レバースクリューコック	630	650
1288	2-7430-01	傾斜式スタンド 5TKS	27,000	28,500
1288	2-7430-02	傾斜式スタンド 10WKS	25,200	26,500
1288	2-7430-03	傾斜式スタンド 10TKS	33,000	34,500
1293	3-6491-01	保管容器 0404-1100	7,800	8,000
1293	3-6491-02	保管容器 0408-1100	10,700	11,500
1293	3-6491-03	保管容器 0409-1100	8,700	9,400
1293	3-6491-05	保管容器 0417-1100	5,500	6,300
1293	3-6491-06	保管容器 0432-1100	8,600	9,700
1293	3-6491-07	保管容器 0464-1100	7,700	9,500
1293	3-6491-08	保管容器 0485-1100	9,500	11,200
1294	4-5323-01	ハンディボトル積み重ねコンテナ KH	9,800	10,200
1294	4-5323-12	KHコンテナ専用ボトル広口取手付10L	2,800	3,000
1295	4-5333-01	ハンディボトル活栓付10L細口コック付	2,450	2,550
1295	4-5333-02	ハンディボトル活栓付20L細口コック付	3,100	3,200
1295	4-5334-01	ハンディボトル活栓付10L広口コック付	2,550	2,650
1295	4-5334-02	ハンディボトル活栓付20L広口コック付	3,100	3,200
1295	4-5330-01	レバースクリューコック	630	650
1295	1-4841-01	傾斜式ハンディーボトルスタンド 10SK	18,500	19,500
1295	1-4841-02	傾斜式ハンディーボトルスタンド 10WK	23,500	24,500
1295	1-4841-03	傾斜式ハンディーボトルスタンド 20SK	29,500	31,000
1295	1-4841-04	傾斜式ハンディーボトルスタンド 20WK	34,000	35,700
1295	4-4021-02	ウォータータンク20L 708611	8,900	7,000
1297	1-4638-01	角型瓶(フラット型)500ml	180	190
1297	1-4638-02	角型瓶(フラット型)1L	270	280
1297	1-4638-03	角型瓶(フラット型)2L	460	470
1297	1-4638-04	角型瓶(フラット型)4L	760	780
1298	5-261-01	アタッシュボトル活栓付 10L	3,200	3,300
1298	5-261-02	アタッシュボトル 10L	2,310	2,400
1299	3-6931-01	バキュームボトル 89217-522	5,400	5,900
1299	3-6931-17	バキュームボトル 89217-546	5,900	6,500
1299	3-6865-01	ハンドル付き広口角瓶 2300	1,210	1,380
1299	3-6865-02	ハンドル付き広口角瓶 4400	1,740	1,980
1300	4-5330-01	レバースクリューコック	630	650
1300	2-7826-11	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド10WHS	21,000	22,000
1300	2-7826-12	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド10THS	30,000	31,500
1300	2-7826-13	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド20WHS	27,000	28,000
1300	2-7826-14	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド20THS	37,000	39,000
1301	2-7825-01	EGボトル KH-1 10L	3,300	3,400

研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1301	2-7825-02	EGボトル KH-2 20L	4,200	4,350
1301	4-5330-01	レバースクリューコック	630	650
1304	4-4035-11	ラボタン ソフト10L活栓無し	950	980
1304	4-4035-12	ラボタン ソフト20L活栓無し	1,250	1,300
1304	4-4036-11	ラボタン ソフト10L活栓付き	1,200	1,250
1304	4-4036-12	ラボタン ソフト20L活栓付き	1,400	1,450
1304	4-4037-11	ラボタン ハード10L活栓無し	2,000	2,050
1304	4-4037-12	ラボタン ハード20L活栓無し	2,500	2,600
1304	4-4038-11	ラボタン ハード10L活栓付き	2,100	2,150
1304	4-4038-12	ラボタン ハード20L活栓付き	2,600	2,700
1305	1-1735-22	フィルタ付エアバルブ197010	44,000	48,000
1307	5-085-11	廃液回収容器黄色(専用ポート付き)	2,200	2,300
1307	5-085-12	廃液回収容器グレー(専用ポート付き)	2,200	2,300
1308	1-4228-01	ポリタンクカート UT-PTK01	25,000	26,000
1308	5-034-01	ボトルカート 1型 長方形	31,000	32,500
1308	5-034-02	ボトルカート 2型 角型	31,000	32,500
1308	2-8074-01	振り子式ポリタンクサーバーPTS-20	25,000	26,000
1308	2-8074-02	ポリタンクサーバーPTS-20SUS	45,000	47,000
1308	3-4811-02	ポリタンク専用コックMPC-W2	2,800	3,000
1308	3-4811-03	ポリタンク専用コックMPC-W2-20	4,600	5,400
1313	1-1618-01	PFAベッセル PFAS10	1,680	1,760
1313	1-1618-02	PFAベッセル PFAS20	2,100	2,200
1313	1-1618-03	PFAベッセル PFAS30	2,260	2,400
1313	1-1618-04	PFAベッセル PFAS50	3,000	3,150
1313	1-1618-05	PFAベッセル PFAS100	3,570	3,750
1313	1-1618-06	PFAベッセル PFAS200	5,000	5,250
1319	4-5341-01	ペットボトル K-30 100個入	8,700	8,900
1319	4-5341-02	ペットボトル K-50 100個入	8,900	9,200
1319	4-5341-03	ペットボトル K-80 100個入	9,300	9,600
1319	4-5341-04	ペットボトル K-100 100個入	9,600	9,900
1319	4-5341-05	ペットボトル K-120 100個入	10,900	11,200
1320	3-5109-01	フードバック丸型MS66-60BL本体	660	730
1320	3-5109-02	フードバック丸型MS76-90BL本体	780	860
1320	3-5109-03	フードバックMS86-120BL本体	980	1,080
1320	3-5109-11	フードバック丸型T-MS66TC嵌合蓋	540	600
1320	3-5109-12	フードバック丸型T-MS76TC嵌合蓋	580	640
1320	3-5109-13	フードバック丸型T-MS86TC嵌合蓋	680	750
1327	1-4698-01	スチロール角型ケース 1型 50個	2,300	2,400
1327	1-4698-02	スチロール角型ケース 2型 50個	3,300	3,400
1327	1-4698-03	スチロール角型ケース 3型 30個	2,800	2,900
1327	1-4698-04	スチロール角型ケース 4型 30個	4,100	4,200
1327	1-4698-05	スチロール角型ケース 5型 10個	1,400	1,450
1327	1-4698-06	スチロール角型ケース 6型 10個	1,750	1,800
1327	1-4698-07	スチロール角型ケース 7型 10個	1,550	1,600
1327	1-4698-08	スチロール角型ケース 8型 10個	2,200	2,250
1327	1-4698-09	スチロール角型ケース 9型 10個	2,500	2,600
1327	1-4698-10	スチロール角型ケース 10型 10個	3,400	3,500
1327	1-4698-11	スチロール角型ケース 11型 5個	1,750	1,800
1327	5-066-12	スチロール角型ケース 12型 5入	3,500	3,600
1327	5-066-33	スチロール角型ケース 13型 5入	4,650	4,800
1327	5-066-14	スチロール角型ケース 14型 3入	3,700	3,800
1327	5-066-15	スチロール角型ケース 15型 3入	4,200	4,350
1327	1-4698-12	スチロール角型ケース 16型 20個	3,300	3,400
1327	1-4698-13	スチロール角型ケース 17型 20個	5,600	5,800
1327	5-066-18	スチロール角型ケース18型 10入	3,400	3,500
1327	5-066-19	スチロール角型ケース 19型 10入	5,500	5,700
1327	5-066-20	スチロール角型ケース 20型 10入	3,430	3,530
1327	1-4630-41	ABS非常電角型ケース1型 50個	3,000	3,100
1327	1-4630-42	ABS非常電角型ケース2型 50個	4,700	4,850
1327	1-4630-43	ABS非常電角型ケース3型 30個	4,300	4,400
1327	1-4630-44	ABS非常電角型ケース4型 30個	5,000	5,150
1327	1-4630-45	ABS非常電角型ケース5型 10個	2,100	2,150
1327	1-4630-46	ABS非常電角型ケース6型 10個	2,700	2,800
1327	1-4630-47	ABS非常電角型ケース7型 10個	2,450	2,500
1327	1-4630-48	ABS非常電角型ケース8型 10個	2,900	3,000
1327	1-4630-49	ABS非常電角型ケース9型 10個	3,750	3,850
1327	1-4630-50	ABS非常電角型ケース10型 10個	4,000	4,100
1327	1-4630-51	ABS非常電角型ケース11型 5個	2,350	2,400
1327	1-4630-52	ABS非常電角型ケース17型 20個	6,800	7,000
1327	1-9407-21	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-1N型	3,000	3,100
1327	1-9407-22	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-2N型	3,500	3,600
1327	1-9407-23	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-3N型	3,850	3,950
1327	1-9407-24	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-4N型	5,600	5,750
1327	1-9407-25	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-5N型	2,200	2,250
1328	2-9670-01	密閉容器7006-61-101	2,200	2,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1328	2-9670-02	密閉容器7015-61-101	4,400	5,600
1328	2-9670-03	密閉容器7026-61-101	5,400	6,700
1328	2-9670-04	密閉容器6942-91-101	9,400	11,500
1329	2-9407-11	大容量密閉バケツ64210B94	350	440
1330	5-060-09	トスロン密閉タンク SN-3 白	2,300	2,150
1330	5-060-01	トスロン密閉タンク SN-4 白	1,800	1,950
1330	5-060-02	トスロン密閉タンク SN-4 青	1,800	1,950
1330	5-060-03	トスロン密閉タンク SN-13 白	3,250	3,500
1330	5-060-04	トスロン密閉タンク SN-13 青	3,250	3,500
1330	5-060-05	トスロン密閉タンク SN-20 白	3,600	3,900
1330	5-060-06	トスロン密閉タンク SN-20 青	3,600	3,900
1330	5-060-07	トスロン密閉タンク用オープナー	2,310	2,500
1330	5-060-08	トスロン・スケア 10L(角型)	3,000	3,300
1331	1-4933-11	タフバケツ 8L W	1,100	1,220
1331	1-4933-12	タフバケツ 14L W	1,300	1,430
1333	1-4617-01	プラスチックバット 小	720	740
1333	1-4617-02	プラスチックバット 中	1,000	1,030
1333	1-4617-03	プラスチックバット 大	1,500	1,550
1334	1-3145-01	ディスボトレー DT-1 500入	4,200	4,300
1334	1-3145-02	ディスボトレー DT-2 500入	7,400	7,600
1334	1-3145-03	ディスボトレー DT-3 200入	6,400	6,600
1334	1-3145-04	ディスボトレー DT-4 100入	5,500	5,700
1334	1-3145-05	ディスボトレー DT-5 100入	8,000	8,250
1335	1-5233-01	バランストレイ10mLナチュラル 千枚入	6,800	7,000
1335	1-5233-04	バランストレイST-4ナチュラル70ml	9,500	9,800
1335	1-5233-02	バランストレイ150mLナチュラル千枚入	10,200	10,500
1335	1-5233-03	バランストレイ300mLナチュラル五百入	8,200	8,400
1335	1-5239-01	バランストレイ10ml非帯電 1000入	8,300	8,500
1335	1-5239-04	バランストレイSTS-4 非帯電70ml	11,000	11,300
1335	1-5239-02	バランストレイ150ml非帯電1000入	11,500	11,800
1335	1-5239-03	バランストレイ300ml非帯電500入	9,100	9,400
1335	1-5841-01	六角バランストレイ 10ml 千枚入	8,300	8,550
1335	1-5841-02	六角バランストレイ 50ml 千枚入	11,200	11,500
1335	1-5841-03	六角バランストレイ 150ml 千枚入	13,600	14,000
1335	1-5841-04	六角バランストレイ 300ml 五百枚入	10,800	11,000
1335	1-5842-01	六角バランストレイ10ml 制電タイプ	9,900	10,200
1335	1-5842-02	六角バランストレイ50ml 制電タイプ	14,100	14,500
1335	1-5842-03	六角バランストレイ150ml 制電タイプ	14,800	15,200
1335	1-5842-04	六角バランストレイ300ml 制電タイプ	12,200	12,500
1336	1-5919-01	逆さでも使える洗浄瓶 MK-BS型	600	620
1336	1-5920-01	逆さでも使える洗浄瓶 MK-広口型	620	640
1336	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	130	140
1336	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	150	160
1336	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	180	190
1336	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	240	250
1336	1-4640-01	広口洗浄瓶 250ml	200	210
1336	1-4640-02	広口洗浄瓶 500ml	260	270
1336	1-4640-03	広口洗浄瓶 1000ml	340	350
1336	4-5657-01	モールド洗浄瓶(細口) 100ml	130	140
1336	4-5657-02	モールド洗浄瓶(細口) 250ml	150	160
1336	4-5657-03	モールド洗浄瓶(細口) 500ml	190	200
1336	4-5657-04	モールド洗浄瓶(細口) 1L	250	260
1336	4-5658-01	モールド洗浄瓶(広口) 250ml	190	200
1336	4-5658-02	モールド洗浄瓶(広口) 500ml	230	240
1336	4-5658-03	モールド洗浄瓶(広口) 1L	300	310
1337	4-5663-01	洗浄瓶カラフルバリエ細口レッド100ml	130	140
1337	4-5663-02	洗浄瓶カラフルバリエ細口レッド250ml	160	170
1337	4-5663-03	洗浄瓶カラフルバリエ細口レッド500ml	200	210
1337	4-5663-04	洗浄瓶カラフルバリエ(細口)レッド 1L	260	270
1337	4-5664-01	洗浄瓶カラフルバリエ細口イエロ100ml	130	140
1337	4-5664-02	洗浄瓶カラフルバリエ細口イエロ250ml	160	170
1337	4-5664-03	洗浄瓶カラフルバリエ細口イエロ500ml	200	210
1337	4-5664-04	洗浄瓶カラフルバリエ(細口)イエロー1L	260	270
1337	4-5665-01	洗浄瓶カラフルバリエ細口ブルー100ml	130	140
1337	4-5665-02	洗浄瓶カラフルバリエ細口ブルー250ml	160	170
1337	4-5665-03	洗浄瓶カラフルバリエ細口ブルー500ml	200	210
1337	4-5665-04	洗浄瓶カラフルバリエ(細口)ブルー 1L	260	270
1337	4-5668-01	洗浄瓶カラフルバリエ広口レッド250ml	200	210
1337	4-5668-02	洗浄瓶カラフルバリエ広口レッド500ml	240	250
1337	4-5668-03	洗浄瓶カラフルバリエ広口レッド 1L	320	330
1337	4-5669-01	洗浄瓶カラフルバリエ広口イエロ250ml	200	210
1337	4-5669-02	洗浄瓶カラフルバリエ広口イエロ500ml	240	250
1337	4-5669-03	洗浄瓶カラフルバリエ広口イエロー 1L	320	330
1337	4-5670-01	洗浄瓶カラフルバリエ広口ブルー250ml	200	210
1337	4-5670-02	洗浄瓶カラフルバリエ広口ブルー500ml	240	250

研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1337	4-5670-03	洗浄瓶カラフルバリエ広口ブルー 1L	320	330
1338	3-6866-01	薬品識別安全洗浄瓶 アセトン 250ml	700	790
1338	3-6867-01	薬品識別安全洗浄瓶 アセトン 500ml	880	950
1338	3-6866-02	安全洗浄瓶エタノール250ml	700	790
1338	3-6867-02	安全洗浄瓶エタノール500ml	880	950
1338	3-6866-03	安全洗浄瓶イソプロパノール250ml	700	790
1338	3-6867-03	安全洗浄瓶イソプロパノール500ml	880	950
1338	3-6866-04	安全洗浄瓶メタノール250ml	700	790
1338	3-6867-04	安全洗浄瓶メタノール500ml	880	950
1338	3-6866-05	薬品識別安全洗浄瓶 蒸留水 250ml	700	790
1338	3-6867-05	薬品識別安全洗浄瓶 蒸留水 500ml	880	950
1339	3-5289-01	洗浄瓶ラック100ml用ラック	3,500	3,700
1339	3-5289-02	洗浄瓶ラック250ml用ラック	3,750	3,900
1339	3-5289-03	洗浄瓶ラック500ml用ラック	4,000	4,200
1341	1-4730-01	ハンドラップ PH-200	1,250	1,290
1341	1-4730-02	ハンドラップ PH-500	1,380	1,420
1341	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	700	760
1341	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	720	840
1349	2-4960-01	セーフティボトルQ109F0-024C	570	580
1349	2-4960-02	セーフティボトルQ111F0-012C	850	860
1349	2-4961-01	セーフティボトルQ109A0-024C	570	580
1349	2-4961-02	セーフティボトルQ111A0-024C	850	860
1354	4-5646-01	標準試薬保存容器 30 目盛付	8,900	9,150
1354	4-5646-02	標準試薬保存容器 50 目盛付	8,900	9,150
1354	4-5646-03	標準試薬保存容器 100 目盛付	9,900	10,200
1355	5-130-01	規格瓶 NO. 1 14mL	60	63
1355	5-130-02	規格瓶 NO. 2 24mL	60	63
1355	5-130-03	規格瓶 NO. 4 37.5mL	60	63
1355	5-130-04	規格瓶 NO. 5 50mL	80	83
1355	5-130-05	規格瓶 NO. 8 85.5mL	90	93
1355	5-130-06	規格瓶 NO. 10 108mL	100	103
1355	5-130-07	規格瓶 NO. 11 134mL	110	114
1355	5-130-08	規格瓶 NO. 12 173mL	110	114
1355	5-130-09	規格瓶 NO. 13 206mL	120	124
1355	5-130-10	規格瓶 NO. 14 261mL	170	174
1355	5-130-11	規格瓶 NO. 50 570mL	240	250
1355	5-130-21	規格瓶(ケース販売) No. 1 100入	5,500	5,650
1355	5-130-22	規格瓶(ケース販売) No. 2 100入	5,500	5,650
1355	5-130-23	規格瓶(ケース販売) No. 4 100入	5,500	5,650
1355	5-130-24	規格瓶(ケース販売) No. 5 80入	5,800	6,000
1355	5-130-25	規格瓶(ケース販売) No. 8 80入	6,500	6,700
1355	5-130-26	規格瓶(ケース販売) No. 10 50入	4,500	4,600
1355	5-130-27	規格瓶(ケース販売) No. 11 50入	5,000	5,150
1355	5-130-28	規格瓶(ケース販売) No. 12 50入	5,000	5,150
1355	5-130-29	規格瓶(ケース販売) No. 13 50入	5,400	5,550
1355	5-130-30	規格瓶(ケース販売) No. 14 30入	4,600	4,700
1355	5-130-31	規格瓶(ケース販売) No. 50 24入	5,400	5,550
1355	5-128-01	UMサンプル瓶 50mL(ガラス製)	90	93
1355	5-128-02	UMサンプル瓶 100mL(ガラス製)	110	115
1355	5-128-03	UMサンプル瓶 200mL(ガラス製)	125	130
1355	5-128-04	UMサンプル瓶 450mL(ガラス製)	180	185
1355	5-128-05	UMサンプル瓶 900mL(ガラス製)	250	260
1355	5-128-21	UMサンプル瓶 50ml 100入	8,250	8,500
1355	5-128-22	UMサンプル瓶 100ml 100入	9,750	10,000
1355	5-128-23	UMサンプル瓶 200ml 50入	5,500	5,650
1355	5-128-24	UMサンプル瓶 450ml 24入	3,900	4,000
1355	5-128-25	UMサンプル瓶 900ml 20入	4,500	4,600
1356	2-085-01	培養UMサンプル瓶 50mL 100入	9,100	9,350
1356	2-085-02	培養UMサンプル瓶 100mL 100入	10,000	10,300
1356	2-085-03	培養UMサンプル瓶 200mL 100入	12,500	12,900
1356	2-085-04	培養UMサンプル瓶 450mL	8,000	8,250
1356	2-085-05	培養UMサンプル瓶 900mL 20入	4,400	4,500
1356	2-085-10	培養UMサンプル瓶キャップ50mL用	1,050	1,080
1356	2-085-11	培養UMサンプル瓶キャップ 100mL用	1,200	1,240
1356	2-085-12	培養UMサンプル瓶キャップ200mL用	1,600	1,650
1356	2-085-13	培養UMサンプル瓶キャップ500・900	1,800	1,850
1358	1-7542-01	密封ボトルキャップ WRA-01	2,200	2,300
1358	1-7542-02	密封ボトルキャップ WRA-11	1,000	1,030
1358	1-7542-03	密封ボトルキャップ 乾燥剤ボトルS	380	390
1358	1-7542-05	密封ボトルキャップ 乾燥剤ボトルM	380	390
1358	1-7542-04	密封ボトルキャップ WRA-02	1,200	1,240
1367	3-5159-01	電動クリンパ/デキャパ N9304500	75,700	76,000
1367	3-5159-02	電動クリンパ/デキャパ N9304502	75,700	76,000
1367	3-5159-03	電動クリンパ/デキャパ N9304501	75,700	76,000
1367	3-5159-04	電動クリンパ/デキャパ N9304503	75,700	76,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1370	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,080	1,150
1370	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	700	760
1370	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	720	840
1376	1-2393-01	角バット021374	1,350	1,450
1376	1-2393-02	角バット021373	2,000	2,100
1376	1-2393-03	角バット021372	2,450	2,550
1376	1-2393-04	角バット021371	2,800	2,950
1376	1-2393-05	角バット021370	3,200	3,350
1376	1-2393-06	角バット021369	3,700	3,850
1376	1-2393-07	角バット021368	4,520	4,750
1381	2-9363-01	ステンレスサンプルカップ#1	420	440
1381	2-9363-02	ステンレスサンプルカップ#2	440	470
1381	2-9363-03	ステンレスサンプルカップ#3	460	490
1381	2-9363-04	ステンレスサンプルカップ#4	440	470
1381	2-9363-05	ステンレスサンプルカップ#5	420	440
1381	2-9363-06	ステンレスサンプルカップ#6	480	500
1381	2-9363-07	ステンレスサンプルカップ#7	440	470
1381	2-9363-08	ステンレスサンプルカップ#11	550	630
1381	2-9363-09	ステンレスサンプルカップ特大	580	690
1390	4-5627-04	角型パッキン式タンク 15型	9,500	9,700
1393	1-6095-01	ステン真空缶 SSK-01	58,000	61,000
1393	1-6095-02	ステン真空缶SSK-02	62,000	65,000
1393	1-6095-03	ステン真空缶SSK-03	64,000	67,000
1396	1-3239-01	金属丸缶 1/12	200	230
1396	1-3239-02	金属丸缶 1LW	520	580
1396	1-3239-03	金属丸缶 2LW	720	800
1396	1-3239-04	金属丸缶 3LW	760	840
1396	1-3239-05	金属丸缶 4LW	880	970
1396	1-3239-06	金属角缶 2L	890	980
1396	1-3239-07	金属角缶 4L	1,080	1,200
1397	1-1806-01	金属缶 一斗缶 口径40mm	1,600	1,800
1397	1-1806-02	金属缶 一斗缶 口径50mm	1,650	1,850
1397	1-1806-03	金属缶 広口一斗缶 口径203mm	1,730	1,950
1397	1-1806-05	金属缶 天切缶(半缶) 9L	1,480	1,650
1397	1-1806-04	金属缶 天切缶 18L	1,650	1,850
1397	1-1806-06	金属缶 ベール缶 20L 緑	2,800	3,100
1397	1-1806-11	金属缶用オプションベロ(40mm)	120	140
1397	1-1806-12	金属缶用オプションベロ(50mm)	130	150
1397	1-1806-13	金属缶用オプションポリ差し口 クラウン口	360	400
1397	1-1806-14	金属缶用オプションポリ差し口 直	360	400
1397	1-1806-15	金属缶用オプションポリ差し口 口長	390	430
1397	1-1806-16	金属缶用オプションとじぶた(ブリキ)	300	330
1397	1-1806-17	金属缶用オプションとじぶた	780	860
1399	5-175-02	アルミバット 2号	1,130	1,160
1399	5-175-03	アルミバット 3号	860	960
1399	5-175-04	アルミバット 浅1号	860	910
1399	5-175-05	アルミバット 浅2号	720	760
1399	5-175-06	アルミバット 浅3号	570	630
1405	4-1003-01	ポリテナー PT-14	1,900	2,000
1405	4-1003-02	ポリテナー PT-21	2,600	2,750
1405	4-1003-03	ポリテナー PT-28	3,100	3,250
1405	4-1003-04	ポリテナー PT-18D	2,500	2,650
1405	4-1003-05	ポリテナー PT-28C	3,000	3,150
1405	4-1003-06	ポリテナー PT-36C	3,000	3,150
1405	4-1003-07	ポリテナー ロックフタ PT28L	1,700	1,800
1405	4-1003-08	ポリテナー ロックフタ PT18DL	1,850	1,950
1405	6-6691-01	コンテナキャリア 240型	6,800	7,200
1405	6-6691-02	コンテナキャリア360型	8,200	8,600
1405	6-6691-03	コンテナキャリア540型	9,500	9,900
1405	6-6691-04	コンテナキャリア750型	11,000	11,600
1407	1-9322-11	密閉バックルコンテナ MBR-13	1,700	1,800
1407	1-9322-12	密閉バックルコンテナ MBR-21	2,200	2,300
1407	1-9322-13	密閉バックルコンテナ MBR-22	2,400	2,600
1407	1-9322-14	密閉バックルコンテナ MBR-45	3,300	3,600
1417	1-8407-03	共通摺合三角フラスコ 241931803	3,900	4,300
1417	1-8407-04	共通摺合三角フラスコ 241931906	3,900	4,300
1417	1-8407-07	共通摺合三角フラスコ 241932705	4,400	4,800
1417	1-8407-08	共通摺合三角フラスコ 241933204	4,200	4,600
1417	1-8407-09	共通摺合三角フラスコ 241933607	4,500	5,000
1417	1-8407-10	共通摺合三角フラスコ 241933701	4,600	5,100
1417	1-8407-12	共通摺合三角フラスコ 241933907	4,600	5,100
1417	1-8407-13	共通摺合三角フラスコ 241934406	4,600	5,100
1417	1-8407-14	共通摺合三角フラスコ 241934603	4,600	5,100
1417	1-8407-16	共通摺合三角フラスコ 241935402	5,200	5,700
1417	1-8407-17	共通摺合三角フラスコ 241935608	5,200	5,700

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1420	3-6738-01	石英三角フラスコ SJF-50	6,000	6,600
1420	3-6738-02	石英三角フラスコ SJF-100	7,000	7,700
1420	3-6738-03	石英三角フラスコ SJF-200	8,500	9,400
1420	3-6738-04	石英三角フラスコ SJF-300	12,000	13,200
1420	3-6738-05	石英三角フラスコ SJF-500	17,000	18,700
1420	3-6738-06	石英三角フラスコ SJF-1000	44,500	48,950
1420	3-6738-07	石英三角フラスコ SJF-2000	66,000	72,600
1420	3-6738-08	石英三角フラスコ SJF-3000	80,000	88,000
1420	3-6526-05	平底フラスコ FGF-052440	3,800	4,000
1420	3-6526-06	平底フラスコ FGF-12440	4,900	5,200
1420	3-6526-07	平底フラスコ FGF-12942	5,500	5,800
1422	3-6590-07	丸底フラスコ FGR-12440	4,900	5,200
1422	3-6590-08	丸底フラスコ FGR-12942	5,400	5,800
1423	3-6588-13	なす型フラスコ FGN-052440	3,400	3,500
1423	3-6588-14	なす型フラスコ FGN-052942	3,700	3,900
1424	5-5648-02	三口ガラスフラスコ 500ml	7,900	8,690
1424	5-5648-03	三口ガラスフラスコ 1000ml	10,800	11,880
1424	5-5647-02	四つ口ガラスフラスコ 500ml	11,700	12,870
1424	5-5647-03	四つ口ガラスフラスコ 1000ml	14,500	15,950
1425	6-741-15	セパラブルカバー 75型 1ツ口	9,500	10,450
1425	6-741-16	セパラブルカバー 75型 2ツ口	12,300	13,530
1425	6-741-17	セパラブルカバー 75型 3ツ口	14,300	15,730
1425	6-741-18	セパラブルカバー 75型 4ツ口	17,200	18,920
1425	6-741-19	セパラブルカバー 120型 1ツ口	14,900	16,390
1425	6-741-20	セパラブルカバー 120型 2ツ口	17,600	19,360
1425	6-741-21	セパラブルカバー 120型 3ツ口	19,600	21,560
1425	6-741-22	セパラブルカバー 120型 4ツ口	24,200	26,620
1426	6-741-08	セパラブルフラスコ 筒型 300ml	5,500	6,050
1426	6-741-09	セパラブルフラスコ 筒型 500ml	6,700	7,370
1426	6-741-10	セパラブルフラスコ 筒型 1000ml	11,900	13,090
1426	6-741-11	セパラブルフラスコ 筒型 2000ml	17,600	19,360
1426	6-741-12	セパラブルフラスコ 筒型 3000ml	26,400	29,040
1426	6-741-01	セパラブルフラスコ 丸型 300ml	6,100	6,710
1426	6-741-02	セパラブルフラスコ 丸型 500ml	6,800	7,480
1426	6-741-03	セパラブルフラスコ丸型 1L口内径75	10,100	11,110
1426	6-741-04	セパラブルフラスコ丸型 1L口内径120	12,100	13,310
1426	6-741-05	セパラブルフラスコ 丸型 2000ml	17,000	18,700
1426	6-741-06	セパラブルフラスコ 丸型 3000ml	25,100	27,610
1426	6-741-07	セパラブルフラスコ 丸型 5000ml	39,900	43,890
1426	1-7804-01	セパラブルフラスコ 005670-200	9,300	10,200
1426	1-7804-02	セパラブルフラスコ 005670-500	9,500	10,400
1426	1-7804-03	セパラブルフラスコ005670-1000	13,800	14,900
1426	1-7805-01	セパラブルフラスコ005670-2000	22,400	22,900
1426	1-7801-01	セパラブルフラスコ005770-1000	17,800	18,000
1426	1-7801-02	セパラブルフラスコ005770-2000	30,900	31,900
1426	1-7803-01	セパラブルフラスコ 005660-300	8,400	9,200
1426	1-7803-03	セパラブルフラスコ005660-1000	10,100	11,100
1426	1-7803-04	セパラブルフラスコ005660-2000	14,200	15,600
1426	1-7803-05	セパラブルフラスコ005660-3000	21,600	23,700
1426	1-7800-02	セパラブルフラスコ005760-2000	22,600	23,800
1426	1-7800-03	セパラブルフラスコ005760-3000	32,000	34,000
1426	1-7806-01	セパラブルカバー 005610-1	10,900	11,900
1426	1-7806-02	セパラブルカバー 005620-1	14,000	15,400
1426	1-7806-03	セパラブルカバー 005630-1	18,000	19,800
1426	1-7806-04	セパラブルカバー 005640-1	20,700	22,700
1426	1-7802-01	セパラブルカバー 005710-1	17,000	18,700
1426	1-7802-02	セパラブルカバー 005720-1	19,500	21,400
1426	1-7802-03	セパラブルカバー 005730-1	23,700	26,000
1426	1-7802-04	セパラブルカバー 005740-1	28,200	31,000
1427	1-8494-01	セパラブルカバー 243984605	27,100	29,800
1427	1-8493-06	セパラブルカバー 243964603	32,100	35,300
1427	1-8493-01	セパラブルカバー 243924608	41,400	45,500
1427	1-8493-02	セパラブルカバー 243924702	41,400	45,500
1427	1-8493-07	セパラブルカバー 243925707	43,800	48,200
1427	1-8493-03	セパラブルカバー 243925801	46,300	51,000
1427	1-8493-05	セパラブルカバー 243926009	48,700	53,600
1427	1-8492-01	セパラブルフラスコ 243904409	13,100	14,400
1427	1-8492-02	セパラブルフラスコ 243905405	24,900	27,400
1427	1-8492-03	セパラブルフラスコ 243906307	29,900	32,900
1427	1-8492-04	セパラブルフラスコ 243907106	45,100	49,600
1427	1-8492-05	セパラブルフラスコ 243907603	51,900	57,100
1427	1-8492-06	セパラブルフラスコ 243908608	56,600	62,300
1427	1-8491-01	セパラブルフラスコ 243956303	28,000	30,800
1427	1-8491-02	セパラブルフラスコ 243957102	49,900	54,900
1427	1-8491-04	セパラブルフラスコ 243958604	74,200	81,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1427	1-8491-05	セパラブルフラスコ 243959103	98,600	108,500
1427	1-8496-01	フラスコ用O-Ring292224608	6,100	6,700
1427	1-8496-02	フラスコ用O-Ring292225707	7,700	8,500
1427	1-8496-03	フラスコ用O-Ring292254602	1,700	1,900
1427	1-8496-04	フラスコ用O-Ring292255701	2,700	3,000
1427	1-8495-01	フラスコ用クランプ 290714609	8,900	9,800
1427	1-8495-02	フラスコ用クランプ 290715708	10,300	11,300
1437	1-6102-02	ガラストラップホルダー 5522	4,950	5,500
1437	2-8099-01	コールドトラップ H2SO4 下部パイプ	18,000	19,000
1437	2-8099-02	コールドトラップ H2SO5 下部コック	20,000	21,000
1437	6-9726-01	トラップフラスコ 16610	17,000	18,000
1440	2-8623-01	濾過瓶2420/3000	15,000	17,000
1440	2-8623-02	濾過瓶2420/5000	17,600	21,000
1441	1-4384-01	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP40	9,900	11,100
1441	1-4384-02	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP100	9,900	11,100
1441	1-4384-03	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP160	9,900	11,100
1441	1-4384-04	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP250	9,900	11,100
1441	1-4384-06	ガラスろ過器(円筒ロート)17GP100	5,500	6,000
1441	1-4384-07	ガラスろ過器(円筒ロート)17GP160	5,500	6,000
1441	1-4384-08	ガラスろ過器(円筒ロート)17GP250	5,500	6,000
1443	2-9140-01	秤量管25×25	800	850
1443	2-9140-02	秤量管25×30	800	850
1443	2-9140-03	秤量管30×30	800	850
1443	2-9140-04	秤量管30×40	800	850
1443	2-9140-05	秤量管30×50	800	850
1443	2-9140-06	秤量管30×60	800	850
1443	2-9140-07	秤量管35×30	850	900
1443	2-9140-08	秤量管35×40	850	900
1443	2-9140-09	秤量管35×50	900	1,000
1443	2-9140-14	秤量管50×30	1,250	1,300
1443	2-9140-15	秤量管50×40	1,250	1,300
1443	2-9140-16	秤量管50×50	1,250	1,300
1443	2-9140-17	秤量管50×70	1,250	1,300
1443	2-9140-18	秤量管50×80	1,300	1,500
1443	6-743-01	秤量瓶 筒型 18X35	990	1,130
1443	6-743-02	秤量瓶 筒型 25X45	990	1,130
1443	6-743-03	秤量瓶 筒型 30X50	990	1,130
1443	6-743-04	秤量瓶 筒型 40X60	1,320	1,520
1443	6-743-05	秤量瓶 筒型 50X80	1,760	2,000
1443	6-743-06	秤量瓶 筒型 60X80	2,970	3,300
1443	6-743-07	秤量瓶 平型 35X30	1,160	1,350
1443	6-743-08	秤量瓶 平型 40X20	1,320	1,500
1443	6-743-09	秤量瓶 平型 50X30	1,760	2,000
1443	6-743-10	秤量瓶 平型 60X30	2,970	3,300
1444	5-5646-01	ふらん瓶 100ml	4,200	4,600
1444	5-5646-02	ふらん瓶 200ml	5,300	5,800
1444	5-5646-03	ふらん瓶 300ml	6,900	7,500
1445	3-6739-01	石英角型容器 SJC-100100	35,000	43,000
1445	3-6739-02	石英角型容器 SJC-100200	45,000	55,000
1445	3-6739-03	石英角型容器 SJC-100300	60,000	76,000
1445	3-6739-04	石英角型容器 SJC-200200	98,000	122,000
1445	3-6739-05	石英角型容器 SJC-200300	128,000	160,000
1445	3-6739-06	石英角型容器 SJC-300300	198,000	230,000
1446	3-6716-01	石英時計皿 SJW-50	10,000	11,000
1446	3-6716-02	石英時計皿 SJW-60	11,000	12,000
1446	3-6716-03	石英時計皿 SJW-70	12,000	14,000
1446	3-6716-04	石英時計皿 SJW-90	13,000	15,000
1446	3-6716-05	石英時計皿 SJW-100	14,000	16,000
1446	3-6716-06	石英時計皿 SJW-120	18,500	22,000
1447	3-6733-01	石英蒸発皿 SJD-50	7,000	8,000
1447	3-6733-02	石英蒸発皿 SJD-90	9,800	11,000
1447	3-6733-03	石英蒸発皿 SJD-150	19,800	22,000
1447	3-6733-04	石英蒸発皿 SJD-200	24,000	25,000
1448	3-6713-01	石英ポート SJBO-1	6,000	6,200
1448	3-6713-02	石英ポート SJBO-2	6,500	7,000
1448	3-6713-03	石英ポート SJBO-3	7,000	8,000
1448	3-6713-04	石英ポート SJBO-5	8,000	9,000
1448	3-6713-05	石英ポート SJBO-8	12,000	13,500
1448	3-6713-06	石英ポート SJBO-10	14,000	15,000
1448	3-6713-07	石英ポート SJBO-20	17,500	19,000
1448	3-6713-08	石英ポート SJBO-30	20,000	25,000
1449	2-297-01	ガラス製噴霧器 1型 白	3,000	3,200
1449	2-297-02	ガラス製噴霧器 2型 白	3,200	3,400
1449	2-297-03	ガラス製噴霧器 3型 白	3,500	3,700
1449	2-297-04	ガラス製噴霧器 4型 茶	3,100	3,350

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1449	2-297-05	ガラス製噴霧器 5型 茶	3,300	3,630
1449	2-297-06	ガラス製噴霧器 6型 茶	3,700	3,900
1449	3-6016-01	ガス洗浄瓶 81S／100S1	14,000	18,000
1449	3-6016-02	ガス洗浄瓶 81S／100S2	14,000	18,000
1450	6-759-01	ねじ口洗浄びんムエンケ式 500 シバタ	11,600	11,900
1450	6-759-02	ねじ口洗浄びんムエンケ式 1000シバタ	12,800	13,100
1450	6-758-01	ねじ口洗浄びんフィルター付 500シバタ	11,600	11,900
1450	6-758-02	ねじ口洗浄びんフィルター付1000シバタ	12,800	13,100
1454	3-6711-01	石英ビーカー SJBE-50	5,000	6,000
1454	3-6711-02	石英ビーカー SJBE-100	6,000	7,000
1454	3-6711-03	石英ビーカー SJBE-200	7,000	8,000
1454	3-6711-04	石英ビーカー SJBE-300	10,000	11,000
1454	3-6711-05	石英ビーカー SJBE-500	14,000	15,000
1454	3-6711-06	石英ビーカー SJBE-1000	37,000	38,000
1454	3-6711-07	石英ビーカー SJBE-2000	55,000	56,000
1455	1-4622-11	ポリプロピレン手付きビーカー100ml	100	130
1455	1-4622-12	ポリプロピレン手付きビーカー200ml	140	180
1455	1-4622-14	ポリプロピレン手付きビーカー500ml	230	310
1455	1-4622-15	ポリプロピレン手付きビーカー1000ml	300	390
1455	1-4622-16	ポリプロピレン手付きビーカー2000ml	400	530
1455	1-4622-17	ポリプロピレン手付きビーカー3000ml	640	820
1455	1-4622-18	ポリプロピレン手付きビーカー5000ml	1,100	1,420
1456	1-4626-13	PE手付きビーカー 300ml	140	180
1456	1-4626-14	PE手付きビーカー 500ml	200	260
1456	1-4626-15	PE手付きビーカー 1000ml	250	300
1456	1-4626-16	PE手付きビーカー 2000ml	290	350
1456	1-4626-17	PE手付きビーカー 3000ml	560	600
1456	1-4626-18	PE手付きビーカー 5000ml	1,040	1,200
1457	1-6165-11	TPXビーカー50ml(手なし)	120	160
1457	1-6165-12	TPXビーカー100ml(手なし)	150	230
1457	1-6165-13	TPXビーカー200ml(手なし)	240	320
1457	1-6165-14	TPXビーカー300ml(手なし)	290	380
1457	1-6165-15	TPXビーカー500ml(手なし)	420	570
1457	1-6165-16	TPXビーカー1000ml(手なし)	740	990
1457	1-4627-11	TPX手付きビーカー100ml	170	260
1457	1-4627-12	TPX手付きビーカー200ml	270	380
1457	1-4627-13	TPX手付きビーカー300ml	330	490
1457	1-4627-14	TPX手付きビーカー500ml	440	610
1457	1-4627-15	TPX手付きビーカー1000ml	780	1,010
1457	1-4627-16	TPX手付きビーカー2000ml	1,150	1,400
1457	1-4627-17	TPX手付きビーカー3000ml	1,780	2,280
1457	1-4627-18	TPX手付きビーカー5000ml	2,650	3,150
1457	1-9400-01	PTFEビーカー 50ml	1,400	1,260
1457	1-9400-02	PTFEビーカー 100ml	1,300	1,400
1457	1-9400-03	PTFEビーカー 200ml	2,100	2,300
1457	1-9400-04	PTFEビーカー 300ml	3,050	2,800
1457	1-9400-05	PTFEビーカー 500ml	4,900	4,400
1457	1-9400-06	PTFEビーカー 1000ml	9,950	8,500
1457	1-9400-07	PTFEビーカー 2000ml	19,900	17,000
1460	1-4659-04	ディスボカップブロー成形 300ml一個	36	38
1460	1-4659-05	ディスボカップブロー成形 500ml一個	43	45
1460	1-4659-06	ディスボカップブロー成形1000ml一個	75	78
1460	1-4659-07	ディスボカップブロー成形2000ml一個	165	170
1460	1-4659-11	ディスボカップブロー成形100mlケース	11,300	11,700
1460	1-4659-12	ディスボカップブロー成形150mlケース	15,400	15,800
1460	1-4659-13	ディスボカップブロー成形200mlケース	22,600	23,300
1460	1-4659-14	ディスボカップブロー成形300mlケース	15,400	16,000
1460	1-4659-15	ディスボカップブロー成形500mlケース	9,400	9,700
1460	1-4659-16	ディスボカップブロー成形 1000ml箱	6,600	6,800
1460	1-4659-17	ディスボカップブロー成形 2000ml箱	15,200	15,700
1460	5-077-01	ディスボカップ 100ml V-100	16	17
1460	5-077-02	ディスボカップ 150ml V-150	19	20
1460	5-077-03	ディスボカップ 200ml V-200	28	30
1460	5-077-06	ディスボカップ 1L V-1000	82	87
1460	5-077-07	ディスボカップ 2L V-2000	174	179
1460	5-077-11	ディスボカップ 100mL 1000コ入	12,600	13,800
1460	5-077-12	ディスボカップ 150mL 1000コ入	15,800	17,000
1460	5-077-13	ディスボカップ 200mL 1000コ入	24,200	25,800
1460	5-077-16	ディスボカップ 1L 100コ入	7,600	8,000
1460	5-077-17	ディスボカップ 2L 100コ入	15,400	16,000
1461	1-1457-01	ミニディスボカップ PP-N 10	10	11
1461	1-1457-02	ミニディスボカップ PP-N 30	12	13
1461	1-1457-03	ミニディスボカップ PP-N 50	13	14
1461	1-1457-51	ミニディスボカップ PP-N 10C	9,800	10,500
1461	1-1457-52	ミニディスボカップ PP-N 30C	11,000	12,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1461	1-1457-53	ミニディスボカップ PP-N 50C	12,000	13,000
1461	1-6104-01	ディスボカップホルダー 100 6個入	5,900	6,400
1461	1-6104-02	ディスボカップホルダー 200 6個入	5,900	6,400
1461	1-6104-03	ディスボカップホルダー 250 6個入	5,900	6,400
1462	3-1465-01	ディスボカップブラックDCF-S	5,600	5,800
1462	3-1465-02	ディスボカップブラックDCF-M	6,800	7,000
1462	3-1465-03	ディスボカップブラックDCF-L	10,500	10,700
1473	3-6113-01	PMPシリンダー CT0010P	500	520
1473	3-6113-02	PMPシリンダー CT0025P	600	650
1473	3-6113-03	PMPシリンダー CT0050P	700	790
1473	3-6113-04	PMPシリンダー CT0100P	1,000	1,100
1473	3-6113-05	PMPシリンダー CT0250P	1,400	1,700
1473	3-6113-06	PMPシリンダー CT0500P	2,000	2,400
1473	3-6113-07	PMPシリンダー CT1000P	3,300	3,800
1474	6-293-01	比色管台(アクリル製)H-5	6,200	6,700
1474	6-293-02	比色管台(アクリル製)H-10	7,300	7,900
1484	1-302-01	ポンプ付ディスボペット301	13,800	15,800
1484	1-302-02	ポンプ付ディスボペット305	14,800	16,800
1484	1-302-03	ポンプ付ディスボペット310	14,800	17,800
1484	1-302-11	ポンプ付ディスボペット101	35,000	45,000
1484	1-302-12	ポンプ付ディスボペット105	36,000	46,000
1484	1-302-13	ポンプ付ディスボペット110	36,800	46,800
1487	1-5583-01	バスツールビベッター2400-01-10	15,000	16,600
1491	6-296-44	試験管 A-ウイダール 直口	4,600	4,400
1493	3-6715-01	石英試験管 SJT-5	1,600	1,900
1493	3-6715-02	石英試験管 SJT-10	3,200	3,500
1493	3-6715-03	石英試験管 SJT-15	3,500	3,700
1493	3-6715-04	石英試験管 SJT-20	3,600	3,800
1493	3-6715-05	石英試験管 SJT-25	4,000	4,400
1493	3-6715-06	石英試験管 SJT-30	4,700	5,100
1493	3-6715-07	石英試験管 SJT-50	6,000	6,500
1500	1-2251-01	遠沈管用自立アダプタ15ml用	1,300	1,400
1500	1-2251-02	遠沈管用自立アダプタ50ml用	1,800	1,900
1500	1-2250-01	遠沈管用ラック15ml用	3,800	3,900
1500	1-2250-02	遠沈管用ラック50ml用	4,200	4,400
1501	2-4726-01	遠沈管 50ml C571-1 目盛り付	23,000	27,000
1501	2-4726-02	遠沈管 50ml C571-2 目盛り付	18,400	22,000
1501	2-4735-01	遠沈管 T420-3 滅菌済	33,600	38,500
1501	2-4735-02	遠沈管 50ml T420-5 非滅菌	26,300	30,000
1502	2-7743-01	遠沈管 15ml 3142-335	23,000	24,000
1502	2-7743-02	遠沈管 50ml 3192-335	27,000	29,000
1502	6-8630-01	遠沈管 15mL 3141-335	23,000	24,000
1502	6-8630-02	遠沈管 50mL 3191-335	27,000	29,000
1507	2-7863-01	折りたたみ式試験管立てOSS12-50	4,000	4,200
1507	2-7863-02	折りたたみ式試験管立てOSS15-50	4,000	4,200
1507	2-7863-03	折りたたみ式試験管立てOSS165-50	4,000	4,200
1507	2-7863-04	折りたたみ式試験管立てOSS18-50	4,000	4,200
1507	2-7863-05	折りたたみ式試験管立てOSS30-10	3,800	4,000
1507	2-7863-06	折りたたみ式試験管立てOSS40-10	3,800	4,000
1508	2-715-01	傾斜角可変スタンドφ20試験管用	7,500	7,900
1508	2-715-02	傾斜角可変スタンドφ30遠沈管用	8,500	8,900
1508	2-7915-01	傾斜型試験管立て KER30-10	2,400	2,500
1508	2-7915-02	傾斜スタンド KE-STAND	2,000	2,100
1508	3-5355-01	斜面培地作成用試験管傾斜台SSK-010	2,100	2,200
1511	1-8533-01	試験管ラック H1018 ブルー	1,750	1,850
1511	1-8533-02	試験管ラック H1018 オレンジ	1,750	1,850
1511	5-5050-01	グリップ固定試験管立てH87490000	3,350	3,500
1511	5-5050-02	グリップ固定試験管立てF187490001	3,350	3,500
1511	3-6029-01	一体成型試験管立て HS27511A 白	2,800	3,000
1511	3-6029-02	一体成型試験管立て HS27511B 青	2,800	3,000
1511	3-6029-03	一体成型試験管立て HS27511C 緑	2,800	3,000
1511	3-6029-04	一体成型試験管立てHS27511D赤紫	2,800	3,000
1511	3-6029-05	一体成型試験管立て HS120205 黄	2,800	3,000
1511	3-6029-06	一体成型試験管立て HS27512A 白	2,800	3,000
1511	3-6029-07	一体成型試験管立て HS27512B 青	2,800	3,000
1511	3-6029-08	一体成型試験管立て HS27512C 緑	2,800	3,000
1511	3-6029-09	一体成型試験管立てHS27512D赤紫	2,800	3,000
1511	3-6029-10	一体成型試験管立て HS120206 黄	2,800	3,000
1511	3-6029-11	一体成型試験管立て HS27513A	2,800	3,000
1511	3-6029-12	一体成型試験管立て HS27514A	3,300	3,400
1511	3-6029-13	一体成型試験管立て HS27515A	3,300	3,400
1512	5-3105-01	マイティラック MR-8	5,200	5,500
1512	5-3105-02	マイティラック MR-10	5,200	5,500
1512	5-3105-03	マイティラック MR-12	5,200	5,700
1512	5-3105-04	マイティラック MR-13	5,400	5,700

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1512	5-3105-05	マイティーラック MR-15	5,200	5,500
1512	5-3105-06	マイティーラック MR-50	5,200	5,500
1512	5-3105-07	マイティーラック MR-100	5,200	5,500
1513	2-812-01	折り畳み式チューブホルダーNG-15	4,500	4,700
1513	2-812-02	折り畳み式チューブホルダーNG-50	4,500	4,700
1513	3-6888-01	オリガミチューブラックΦ12.5×45本	7,800	6,800
1513	3-6888-02	オリガミチューブラック Φ18×28本	7,800	6,800
1513	3-6888-03	オリガミチューブラック Φ30×15本	7,800	6,800
1514	2-789-01	フローターUTO-015	2,000	2,100
1514	2-789-02	フローターUTO-050	2,000	2,100
1517	2-9033-01	磁製ロート237/2	2,200	2,500
1517	2-9033-02	磁製ロート237/3	2,700	2,900
1517	2-9033-03	磁製ロート237/4	3,300	3,600
1517	2-9033-04	磁製ロート237/5	4,400	4,800
1517	2-9033-05	磁製ロート237/6	6,400	6,800
1517	2-9033-06	磁製ロート237/7	12,000	13,000
1517	2-9033-07	磁製ロート237/8	22,000	24,000
1517	2-9033-08	磁製ロート237/9	27,000	29,000
1517	5-1017-01	角度付きロート 45mm	500	680
1517	5-1017-02	角度付きロート 60mm	560	760
1517	5-1017-03	角度付きロート 75mm	680	900
1517	5-1017-04	角度付きロート 90mm	930	1,120
1517	5-1017-06	角度付きロート φ120	4,500	5,300
1517	5-1017-07	角度付きロート φ150	5,700	6,700
1517	6-858-01	粉末ロート 60mm	970	1,180
1517	6-858-02	粉末ロート 75mm	1,200	1,450
1517	6-858-03	粉末ロート 90mm	1,600	1,900
1517	6-858-04	粉末ロート 120mm	5,800	6,200
1517	6-858-05	粉末ロート 150mm	6,800	6,900
1520	3-6506-01	一斗缶用廃液ロート HRH-S	4,200	4,400
1520	1-4231-01	廃液用ロート 蓋付 HRH	1,200	1,300
1520	1-4231-02	廃液用ロート(蓋付) HRHB	2,500	2,600
1520	1-4231-03	廃液用ロート HRHV	3,300	3,500
1520	1-4231-04	廃液用ロート HRH-P(満水表示付き)	4,200	4,400
1521	2-807-01	廃液用ロートHRHI	2,500	2,600
1523	2-9348-01	ドラム缶ロートUT-0499	24,300	27,500
1524	2-7936-01	液体ろ過筒 ER-01 40メッシュ	3,600	3,800
1524	2-7936-03	液体ろ過筒 ER-03 80メッシュ	3,600	3,800
1524	2-7936-04	液体ろ過筒 ER-04 100メッシュ	3,600	3,800
1525	1-7649-01	穴付き赤ゴム栓 8号 1個入	90	95
1525	1-7649-02	穴付き赤ゴム栓 9号 1個入	110	115
1525	1-7649-03	穴付き赤ゴム栓 10号 1個入	130	135
1525	1-7649-04	穴付き赤ゴム栓 11号 1個入	150	160
1525	1-7649-05	穴付き赤ゴム栓 12号 1個入	160	170
1525	1-7649-06	穴付き赤ゴム栓 13号 1個入	200	210
1525	1-7649-07	穴付き赤ゴム栓 14号 1個入	230	240
1525	1-7649-08	穴付き赤ゴム栓 15号 1個入	250	260
1525	1-7650-01	穴付きシリコン栓 8号 1個入	170	180
1525	1-7650-02	穴付きシリコン栓 9号 1個入	180	190
1525	1-7650-03	穴付きシリコン栓 10号 1個入	260	270
1525	1-7650-04	穴付きシリコン栓 11号 1個入	290	300
1525	1-7650-05	穴付きシリコン栓 12号 1個入	360	380
1525	1-7650-06	穴付きシリコン栓 13号 1個入	380	400
1525	1-7650-07	穴付きシリコン栓 14号 1個入	470	500
1525	1-7650-08	穴付きシリコン栓 15号 1個入	530	560
1530	6-350-01	Mキャップ M-12A(10ヶ入)	460	500
1530	6-350-02	Mキャップ M-13 (10ヶ入)	600	660
1530	6-350-03	Mキャップ M-15(10ヶ入)	760	790
1530	6-350-04	Mキャップ M-16.5 (10ヶ入)	760	790
1530	6-350-05	Mキャップ M-18 (10ヶ入)	900	950
1530	6-350-06	Mキャップ M-20 (10ヶ入)	1,040	1,100
1530	6-350-07	Mキャップ M-22 (10ヶ入)	1,200	1,250
1532	7-260-03	フッ素樹脂たこ糸 2m巻太 白	2,530	2,800
1534	6-361-01	ビップ	1,600	2,100
1534	2-834-01	ゴムビベッターC43960005DA	850	980
1534	2-834-02	ゴムビベッターC43960010BL	850	980
1534	2-834-03	ゴムビベッターC43960015RE	850	980
1534	2-834-04	ゴムビベッターC43960020YE	850	980
1534	2-834-05	ゴムビベッターC43960025OR	850	980
1536	6-393-01	連結台 (2個1組) A	34,000	35,700
1536	1-7979-01	連結台 C 13mm用	70,000	73,500
1537	5-1103-01	ユニットスタンド Aセット	43,600	45,800
1537	5-1103-02	ユニットスタンド Bセット	31,400	33,000
1537	6-391-01	組立スタンド 90型	42,000	44,100
1537	6-391-02	組立スタンド120型	47,800	50,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1537	6-427-01	万能組立スタンド 大	11,000	11,600
1537	6-427-02	万能組立スタンド 中	9,500	10,000
1537	6-427-03	万能組立スタンド 小	8,600	9,100
1537	6-427-04	万能組み立てスタンド 組み立て棒	980	1,050
1537	2-7861-01	マルチポジションナブルステージSJIRON	11,000	11,600
1537	2-7861-02	マルチポジションナブルステージSJ-SUS	18,000	19,000
1538	6-423-01	自在型スタンド AN型	27,500	28,900
1538	6-132-11	フリーヘッド自在型スタンド ANB型	35,000	36,800
1538	1-315-02	攪拌機用十字クランプ	14,600	15,400
1538	1-2093-01	スタンド アジャスター付 BST-300	17,400	18,400
1538	1-2093-02	スタンド アジャスター付BST-300C	19,600	20,600
1538	5-5379-01	スタンド(アジャスター付) WH型	19,500	20,500
1538	5-5379-02	スタンド(アジャスター付) WHC型	22,000	23,000
1538	1-7489-01	スタンド ST-300	17,400	18,400
1538	1-7489-02	スタンド ST-300C	19,600	20,600
1538	1-7488-01	スタンド ST-360	18,000	19,000
1538	1-7488-02	スタンド ST-360C	20,000	21,000
1538	1-7210-01	H型スタンドI3 特大	11,000	11,550
1538	1-7210-02	H型スタンドI3 大	5,800	6,090
1538	1-7210-03	H型スタンドI3 中	3,300	3,465
1538	1-7210-04	H型スタンドI3 小	2,300	2,415
1538	1-7211-01	H型スタンドS3 特大	16,200	17,010
1538	1-7211-02	H型スタンドS3 大	9,000	9,450
1538	1-7211-03	H型スタンドS3 中	5,200	5,460
1538	1-7211-04	H型スタンドS3 小	4,000	4,200
1539	1-7490-01	スタンド ST-U	12,700	13,400
1539	6-424-01	U型スタンド	16,200	17,000
1539	4-3042-01	大型スタンド BS型	30,600	32,200
1539	6-426-01	鉄製スタンド 三足 大	5,800	6,100
1539	6-426-02	鉄製スタンド 三足 中	3,600	3,800
1539	6-426-03	鉄製スタンド 三足 小	2,700	2,850
1539	1-9789-01	ステンレスシャフトスタンド(三足) 大型	8,000	8,400
1539	1-9789-02	ステンレスシャフトスタンド(三足) 中型	5,400	5,650
1539	1-9789-03	ステンレスシャフトスタンド(三足) 小型	4,300	4,500
1539	6-425-01	鉄製スタンド 平台 大	5,800	6,100
1539	6-425-02	鉄製スタンド 平台 中	3,600	3,800
1539	6-425-03	鉄製スタンド 平台 小	2,700	2,850
1539	5-5319-01	平台スタンド(支柱ステンレス) 大	8,000	8,400
1539	5-5319-02	平台スタンド(支柱ステンレス) 中	5,400	5,650
1539	5-5319-03	平台スタンド(支柱ステンレス) 小	4,300	4,500
1540	3-1499-01	スタンド350180LT	19,800	20,800
1541	1-4257-01	ドライヤースタンド SDS-01	3,800	4,000
1542	1-1797-03	ステンレス両開きクランプ自在ムッフ付小	5,500	5,950
1542	1-1797-02	ステンレス両開きクランプ自在ムッフ付中	5,800	6,250
1542	1-1797-01	ステンレス両開きクランプ自在ムッフ付大	6,000	6,500
1542	1-1796-03	ステンレス両開きクランプ固定ムッフ付小	5,500	5,950
1542	1-1796-02	ステンレス両開きクランプ固定ムッフ付中	5,800	6,250
1542	1-1796-01	ステンレス両開きクランプ固定ムッフ付大	6,000	6,500
1543	1-7209-03	ステンレス両開きクランプ小	3,800	4,100
1543	1-7209-02	ステンレス両開きクランプ中	4,200	4,550
1543	1-7209-01	ステンレス両開きクランプ大	4,400	4,750
1543	1-3291-03	ステンレス両開きクランプNCG-2 小	4,000	4,300
1543	1-3291-02	ステンレス両開きクランプNCG-3 中	4,300	4,650
1543	1-3291-01	ステンレス両開きクランプNCG-4 大	4,500	4,850
1544	6-687-01	ライトクランプ SP-1	700	760
1544	6-687-02	ライトクランプ SP-2	700	760
1544	6-687-03	ライトクランプ SP-3	700	760
1544	6-687-04	ライトクランプ SP-4	900	980
1544	6-400-01	ライトクランプ SC-1	1,500	1,620
1544	6-400-02	ライトクランプ SC-2	1,500	1,620
1544	6-400-03	ライトクランプ SC-3	1,500	1,620
1544	6-400-04	ライトクランプ SC-4	1,700	1,850
1551	1-4641-11	コーティングラボジャッキ 150×150	11,000	11,800
1551	1-4641-12	コーティングラボジャッキ 180×180	12,500	13,400
1551	1-4641-13	コーティングラボジャッキ 200×200	13,500	14,400
1553	3-6776-01	オートラボジャッキ ALJ200-H	95,000	100,000
1553	3-6776-11	オートラボジャッキ リモートスイッチ	10,000	10,500
1553	3-6776-12	オートラボジャッキ シリコンシート	980	1,050
1553	5-3077-01	パソリナオートラボジャッキLBE-301	84,000	89,000
1553	5-3077-11	リモートスイッチ LBE-RSW	6,000	6,300
1553	2-7818-01	オートラボジャッキ LJS-100	100,000	105,000
1553	2-7818-11	リモートスイッチ LJS-RSW	11,200	11,800
1556	3-6681-03	ステンレスピンセット 60SA	570	650
1556	3-6681-02	ステンレスピンセット 35SA	650	690
1556	3-6681-04	ステンレスピンセット 611SA	660	900

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1556	3-6681-01	ステンレスピンセット 33SA	660	730
1559	5-1105-01	ピンセットケース(蓋付き) PC-1	10,200	11,000
1559	5-1104-01	ピンセットケース(蓋付き) PS-1	11,300	12,200
1559	5-1104-02	ピンセットケース(蓋付き) PS-2	10,200	11,000
1559	1-6072-01	ピンセットハンガー PH-1	2,800	3,000
1562	1-9404-01	PPミクロスパーテル 150mm	2,300	2,400
1562	1-9404-02	PPミクロスパーテル 180mm	2,500	2,600
1566	6-529-01	デイスボペラ 大 10枚入	2,700	2,900
1566	6-529-02	デイスボペラ 小 10枚入	2,500	2,700
1567	6-543-11	ガラス攪拌棒 5×270	980	1,140
1567	6-543-12	ガラス攪拌棒 6×270	1,380	1,600
1570	1-690-01	ステンレス製スコップ8835	2,930	3,300
1570	1-690-02	ステンレス製スコップ8836	3,300	3,800
1570	1-690-03	ステンレス製スコップ8837	3,500	4,000
1570	1-690-04	ステンレス製スコップ8838	5,600	6,300
1571	1-9750-03	ステンレス長柄ヒシヤク 15型	8,600	8,900
1571	1-9750-01	ステンレス長柄ヒシヤク 18型	9,350	9,650
1571	1-9750-02	ステンレス長柄ヒシヤク 24型	11,550	11,900
1583	6-508-01	フラスコレシーブ(合成ゴム製)	650	700
1583	6-508-02	フラスコレシーブ シリコンゴム製	900	950
1583	2-825-01	フラスコ台C26286-160	840	1,050
1584	5-5716-01	フラスコホルダー 小(50～100ML)	3,600	3,800
1584	5-5716-02	フラスコホルダー中(200～300ML)	4,300	4,600
1584	5-5716-03	フラスコホルダー 大(500～1L)	7,500	7,800
1584	1-1466-01	フラスコホルダー FT 010 13	4,400	4,600
1584	1-1466-02	フラスコホルダー FT 010 34	7,200	8,000
1584	1-1466-03	フラスコホルダー FT 025 12	4,700	4,900
1584	1-1466-04	フラスコホルダー FT 025 23	6,900	7,600
1584	1-1466-05	フラスコホルダー FT 050 12	5,400	5,700
1584	1-1466-06	フラスコホルダー FT 100 12	6,900	7,600
1585	3-6726-01	分液ロートホルダー FH-50	8,500	9,000
1585	3-6726-02	分液ロートホルダー FH-100	9,800	10,300
1586	5-5705-01	ナイロン被覆アジャストロート架NR-01	2,950	3,100
1586	6-500-01	万能ロート架(500ml～2L)	800	900
1587	3-6748-01	磁製るつぼ CR-5	130	140
1590	3-6714-01	石英るつぼ SJM-15	10,000	12,000
1590	3-6714-02	石英るつぼ SJM-25	12,000	13,500
1590	3-6714-03	石英るつぼ SJM-40	15,000	17,500
1590	3-6714-04	石英るつぼ SJM-60	17,000	19,000
1590	3-6714-05	石英るつぼ SJM-100	28,000	32,000
1591	7-636-21	ステンレスジャケット5・10	34,000	40,000
1591	7-636-22	ステンレスジャケット25・50	48,000	62,000
1591	7-636-23	ステンレスジャケット75・100	53,000	73,000
1592	2-8996-02	灰分測定用灰皿255/2	620	750
1592	2-8996-03	灰分測定用灰皿255/2a	700	800
1600	1-9802-01	PFAチューブ CFT10-20	5,200	5,500
1600	1-9802-02	PFAチューブ CFT10-30	6,000	6,300
1600	1-9802-03	PFAチューブ CFT10-40	7,500	7,900
1600	1-9802-04	PFAチューブ CFT10-50	8,300	8,800
1600	1-9802-05	PFAチューブ CFT10-60	11,500	12,100
1600	1-9802-06	PFAチューブ CFT10-70	12,800	13,500
1600	1-9802-07	PFAチューブ CFT10-80	13,800	14,500
1600	1-9802-08	PFAチューブ CFT10-100	16,000	16,800
1600	1-9802-11	PFAチューブ CFT05-10	1,875	2,000
1600	1-9802-12	PFAチューブ CFT05-20	2,450	2,600
1600	1-9802-13	PFAチューブ CFT05-30	2,750	2,900
1600	1-9802-14	PFAチューブ CFT05-40	3,600	3,800
1600	1-9802-15	PFAチューブ CFT05-50	5,200	5,500
1600	1-9802-16	PFAチューブ CFT05-60	5,600	5,900
1600	1-9802-17	PFAチューブ CFT05-70	6,650	7,000
1600	1-9802-18	PFAチューブ CFT05-80	7,000	7,400
1600	1-9802-19	PFAチューブ CFT05-90	7,350	7,800
1600	1-9802-20	PFAチューブ CFT05-100	8,050	8,500
1604	2-7775-01	FEP熱収縮チューブ FST-040	14,000	14,700
1604	2-7775-02	FEP熱収縮チューブ FST-050	15,000	15,800
1604	2-7775-03	FEP熱収縮チューブ FST-060	15,500	16,300
1604	2-7775-04	FEP熱収縮チューブ FST-070	16,500	17,400
1608	6-610-01	ビニールチューブホース 2x4	22	24
1608	6-610-03	ビニールチューブホース 3×6	50	54
1608	6-610-04	ビニールチューブホース 4×6	36	38
1608	6-610-05	ビニールチューブホース 4×7	55	66
1608	6-610-06	ビニールチューブホース 4×8	80	96
1608	6-610-07	ビニールチューブホース 5×7	40	46
1608	6-610-08	ビニールチューブホース 5×8	60	70
1608	6-610-09	ビニールチューブホース 5×9	94	110

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1608	6-610-10	ビニールチューブホース 6×8	48	54
1608	6-610-11	ビニールチューブホース 6×9	80	84
1608	6-610-12	ビニールチューブホース 6×10	110	120
1608	6-610-13	ビニールチューブホース 6×12	200	220
1608	6-610-14	ビニールチューブホース 7×9	56	62
1608	6-610-15	ビニールチューブホース 7×10	80	90
1608	6-610-16	ビニールチューブホース 7×11	124	130
1608	6-610-17	ビニールチューブホース 8×10	62	68
1608	6-610-18	ビニールチューブホース 8×11	98	110
1608	6-610-19	ビニールチューブホース 8×12	140	150
1608	6-610-24	ビニールチューブホース 9×13	154	160
1608	6-610-25	ビニールチューブホース 9×15	396	400
1608	6-610-26	ビニールチューブホース 10×12	76	80
1608	6-610-27	ビニールチューブホース 10×13	120	130
1608	6-610-28	ビニールチューブホース 10×14	168	180
1608	6-610-33	ビニールチューブホース 12×16	194	200
1608	6-610-37	ビニールチューブホース 14×17	162	190
1608	6-610-45	ビニールチューブホース 18×21	204	220
1608	6-610-50	ビニールチューブホース 22×26	334	350
1608	6-610-57	ビニールチューブホース 30×36	750	800
1609	3-5094-01	サンテックブレードホース 6×11	140	160
1609	3-5094-02	サンテックブレードホース 8×13.5	200	220
1609	3-5094-03	サンテックブレードホース 9×15	250	280
1609	3-5094-04	サンテックブレードホース 10×16	300	330
1609	3-5094-05	サンテックブレードホース 12×18	320	350
1609	3-5094-06	サンテックブレードホース 15×22	420	460
1609	3-5094-07	サンテックブレードホース 19×26	520	570
1609	3-5094-08	サンテックブレードホース 25×33	720	790
1609	3-5094-09	サンテックブレードホース 32×41	1,160	1,280
1609	3-5094-10	サンテックブレードホース 38×48	1,780	1,960
1609	3-5094-11	サンテックブレードホース 50×62	2,350	2,590
1610	6-311-01	サン・フーズホース SF-6 10m	4,500	4,950
1610	6-311-02	サン・フーズホース SF-8 10m	6,500	7,150
1610	6-311-03	サン・フーズホース SF-10 10m	8,000	8,800
1610	6-311-04	サン・フーズホース SF-12 10m	9,200	10,200
1610	6-311-05	サン・フーズホース SF-15 10m	13,500	14,900
1610	6-311-06	サン・フーズホース SF-19 10m	17,800	18,100
1610	6-311-07	サン・フーズホース SF-25 10m	22,500	24,800
1610	6-600-01	テトロンブレードホース 4×9	120	130
1610	6-600-02	テトロンブレードホース 6×11	150	170
1610	6-600-03	テトロンブレードホース 8×13.5	220	240
1610	6-600-04	テトロンブレードホース 9×15	280	290
1610	6-600-05	テトロンブレードホース 10×16	340	350
1610	6-600-06	テトロンブレードホース 12×18	340	350
1610	6-600-07	テトロンブレードホース 15×22	460	510
1610	6-600-08	テトロンブレードホース 19×26	580	600
1610	6-600-09	テトロンブレードホース 25×33	800	890
1610	6-600-10	テトロンブレードホース 32×41	1,290	1,370
1610	6-600-11	テトロンブレードホース 38×48	1,980	2,000
1610	6-600-12	テトロンブレードホース 50×62	2,600	2,800
1610	6-600-13	テトロンブレードホース 63×80	7,000	7,350
1612	6-608-01	ポリエチレンチューブホース 1×2	38	43
1612	6-608-02	ポリエチレンチューブホース 2×4	40	45
1612	6-608-03	ポリエチレンチューブホース 3×5	48	51
1612	6-608-04	ポリエチレンチューブホース 4×6	60	65
1612	6-608-05	ポリエチレンチューブホース 5×7	70	75
1612	6-608-06	ポリエチレンチューブホース 6×8	80	85
1612	6-608-07	ポリエチレンチューブホース 7×9	90	96
1612	6-608-08	ポリエチレンチューブホース 8×10	110	120
1612	6-608-09	ポリエチレンチューブホース 9×11	140	150
1612	6-608-10	ポリエチレンチューブホース 10×14	380	400
1612	6-608-11	ポリエチレンチューブホース 12×15	340	350
1612	6-608-12	ポリエチレンチューブホース 13×17	470	490
1612	6-608-13	ポリエチレンチューブホース 15×18	360	380
1612	6-608-14	ポリエチレンチューブホース 19×23	630	670
1612	6-608-15	ポリエチレンチューブホース 21×27	1,380	1,460
1612	6-608-16	ポリエチレンチューブホース 25×31	1,150	1,510
1612	6-608-17	ポリエチレンチューブホース 32×38	1,520	1,670
1612	6-608-18	ポリエチレンチューブホース 35×42	2,780	2,900
1614	6-1026-01	シリコンブレードホース #5	1,800	2,000
1614	6-1026-02	シリコン ブレードホース #6	2,100	2,400
1614	6-1026-03	シリコン ブレードホース #8	2,600	2,900
1614	6-1026-04	シリコンブレードホース #9	2,920	3,000
1614	6-1026-05	シリコン ブレードホース#12	3,570	3,600
1614	6-1026-06	シリコン ブレードホース#15	4,500	4,600

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1614	6-1026-07	シリコンブレードホース #19	5,900	6,200
1617	6-590-24	シリコン排気管4.5×12(4.7×12)	3,400	3,750
1617	6-590-27	シリコン排気用ゴム管 6×12	3,300	3,650
1617	6-590-28	シリコン排気用ゴム管 6×15	5,100	6,900
1634	3-6207-01	チェックバルブ 8714-0060	3,250	3,500
1634	3-6207-02	チェックバルブ 8714-0080	3,250	3,500
1634	3-6207-03	チェックバルブ 8714-0100	3,600	3,850
1635	3-6216-01	2方コック 8605-0060	1,800	1,950
1635	3-6216-02	2方コック 8605-0080	2,050	2,200
1635	3-6216-03	2方コック 8605-0100	2,300	2,450
1635	3-6216-04	2方コック 8605-0120	2,300	2,450
1635	3-6217-01	2方コック 8607-0060	2,900	3,050
1635	3-6217-02	2方コック 8607-0080	3,500	3,650
1635	3-6217-03	2方コック 8607-0100	3,700	3,850
1635	3-6217-04	2方コック 8607-0120	3,950	4,100
1635	3-6218-01	3方コック 8606-0060	2,900	3,050
1635	3-6218-02	3方コック 8606-0080	3,500	3,650
1635	3-6218-03	3方コック 8606-0100	3,950	4,100
1635	3-6218-04	3方コック 8606-0120	3,950	4,100
1635	3-6219-01	3方コック 8608-0060	4,550	4,800
1635	3-6219-02	3方コック 8608-0080	5,150	5,400
1635	3-6219-03	3方コック 8608-0100	5,650	5,900
1635	3-6219-04	3方コック 8608-0120	5,650	5,900
1640	7-288-01	テフロンプラグ付二方コック 3.5×6	2,800	3,350
1640	7-288-02	テフロンプラグ付二方コック 5×8	2,800	3,350
1640	7-288-03	テフロンプラグ付二方コック 7×10	3,700	4,400
1640	7-288-04	テフロンプラグ付二方コック 9×12	4,500	5,600
1640	7-288-05	テフロンプラグ付三方コック 3.5×6	3,700	4,600
1640	7-288-06	テフロンプラグ付三方コック 5×8	3,700	4,600
1640	7-288-07	テフロンプラグ付三方コック 7×10	4,300	5,360
1640	7-288-08	テフロンプラグ付三方コック 9×12	5,100	6,380
1644	3-6910-01	カラフルチューブクランプ 0.5-10R	630	740
1644	3-6910-02	カラフルチューブクランプ 0.5-10Y	630	740
1644	3-6910-03	カラフルチューブクランプ 0.5-10B	630	740
1644	3-6910-04	カラフルチューブクランプ 0.5-10G	630	740
1644	3-6911-01	カラフルチューブクランプ 0.5-15R	980	1,200
1644	3-6911-02	カラフルチューブクランプ 0.5-15Y	980	1,200
1644	3-6911-03	カラフルチューブクランプ 0.5-15B	980	1,200
1644	3-6911-04	カラフルチューブクランプ 0.5-15G	980	1,200
1644	3-6912-01	カラフルチューブクランプ 1.0-20R	1,250	1,500
1644	3-6912-02	カラフルチューブクランプ 1.0-20Y	1,250	1,500
1644	3-6912-03	カラフルチューブクランプ 1.0-20B	1,250	1,500
1644	3-6912-04	カラフルチューブクランプ 1.0-20G	1,250	1,500
1644	6-656-01	ワンタッチチューブコック 大 10個入	4,800	5,300
1644	6-656-02	ワンタッチチューブコック 中 10個入	2,000	2,750
1644	6-656-03	ワンタッチチューブコック 小 10個入	700	760
1644	6-654-01	スナッパーホースクリップ SNP-1	5,400	5,950
1644	6-654-02	スナッパーホースクリップ SNP-2	6,500	7,150
1644	6-654-03	スナッパーホースクリップ SNP-6	7,200	7,900
1644	6-654-04	スナッパーホースクリップ SNP-8	9,000	9,750
1644	6-654-05	スナッパーホースクリップ SNP-10	8,100	9,400
1644	6-654-06	スナッパーホースクリップ SNP-14	10,800	11,800
1644	6-654-07	スナッパーホースクリップ SNP-18	11,700	12,800
1649	6-599-01	ステンチューブ30G 0.13X0.31	1,350	1,550
1649	6-599-02	ステンチューブ27G 0.19×0.41	1,350	1,550
1649	6-599-03	ステンチューブ24G 0.30×0.55	1,350	1,550
1649	6-599-04	ステンチューブ21G 0.51×0.81	1,350	1,550
1649	6-599-05	ステンチューブ18G 0.90X1.26	1,700	1,900
1649	6-599-06	ステンチューブ13G 1.99×2.41	2,700	2,900
1649	6-599-07	ステンチューブ10G 2.84×3.40	3,400	3,650
1649	6-599-08	ステンチューブ7G 4.01×4.57	4,900	4,400
1649	1-1689-04	コイルチューブ 1/16×0.8×10	16,000	17,000
1649	1-1689-05	コイルチューブ 1/16×1.0×10	16,000	17,000
1651	3-7339-01	白金ルツボ10番 本体	81,600	73,300
1651	3-7339-02	白金ルツボ15番 本体	109,000	96,500
1651	3-7339-03	白金ルツボ20番 本体	138,000	122,000
1651	3-7339-04	白金ルツボ25番 本体	167,000	146,000
1651	3-7339-05	白金ルツボ30番 本体	194,000	169,000
1651	3-7339-06	白金ルツボ40番 本体	257,000	223,000
1651	3-7339-07	白金ルツボ50番 本体	320,000	277,000
1651	3-7340-01	白金蒸発皿35番	167,000	146,000
1651	3-7340-02	白金蒸発皿50番	215,000	187,000
1651	3-7340-03	白金蒸発皿75番	237,000	206,000
1651	3-7340-04	白金蒸発皿90番	272,000	236,000
1651	3-7340-05	白金蒸発皿100番	308,000	267,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1651	3-7340-06	白金蒸発皿150番	415,000	358,000
1651	3-7340-07	白金蒸発皿200番	558,000	480,000
1651	3-7341-01	化学分析用白金ポート12番	27,600	26,600
1651	3-7341-02	化学分析用白金ポート14番	27,600	26,600
1651	3-7341-03	化学分析用白金ポート16番	27,600	26,600
1651	3-7341-04	化学分析用白金ポート20番	37,800	35,600
1651	3-7341-05	化学分析用白金ポート30番	44,900	41,700
1651	3-7341-06	化学分析用白金ポート40番	62,500	57,000
1651	3-7341-07	化学分析用白金ポート50番	83,800	75,200
1651	3-7341-08	化学分析用白金ポート60番	116,000	104,000
1651	3-7341-09	化学分析用白金ポート70番	140,000	124,000
1651	3-7341-10	化学分析用白金ポート80番	176,000	156,000
1651	3-7341-11	化学分析用白金ポート90番	217,000	190,000
1651	3-7341-12	化学分析用白金ポート100番	252,000	220,000
1651	3-7338-01	白金付きトング240A	42,900	41,800
1651	3-7338-02	白金付きトング240B	59,200	55,700
1651	3-7338-03	白金付きトング240C	77,300	71,700
1651	3-7338-04	白金付きトング240D	112,000	104,000
1651	3-7338-05	白金付きトング240E	180,000	163,000
1652	3-2157-03	ステンレス箔SUS-□100×0.01	1,800	2,300
1652	3-2157-04	ステンレス箔SUS-□100×0.03	1,800	2,300
1652	3-2157-05	ステンレス箔SUS-□100×0.05	1,800	2,300
1652	3-2157-06	ステンレス箔SUS-□100×0.1	1,800	2,300
1652	3-2157-08	ステンレス箔SUS-□100×0.3	1,800	2,300
1652	3-2157-09	ステンレス箔SUS-□100×0.5	1,800	2,300
1657	3-6819-01	石英管 SJT-4	2,900	3,000
1657	3-6819-02	石英管 SJT-6	3,600	3,800
1657	3-6819-03	石英管 SJT-7	3,600	3,800
1657	3-6819-04	石英管 SJT-8	3,900	4,100
1657	3-6819-05	石英管 SJT-9	3,900	4,100
1657	3-6819-06	石英管 SJT-10	3,900	4,100
1657	3-6819-07	石英管 SJT-11	4,300	4,500
1657	3-6819-08	石英管 SJT-13	5,000	5,300
1657	3-6819-09	石英管 SJT-14	5,000	5,400
1657	3-6819-10	石英管 SJT-15	5,000	5,400
1657	3-6819-11	石英管 SJT-16	5,300	5,800
1657	3-6819-12	石英管 SJT-18	6,400	6,800
1657	3-6819-13	石英管 SJT-20	6,400	6,800
1657	3-6819-14	石英管 SJT-22	7,600	8,100
1657	3-6819-15	石英管 SJT-25	8,600	8,800
1657	3-6819-16	石英管 SJT-30	14,000	15,000
1657	3-6819-17	石英管 SJT-32	14,000	15,000
1657	3-6819-18	石英管 SJT-33	14,000	15,000
1657	3-6819-19	石英管 SJT-40	21,000	22,000
1657	3-6819-20	石英管 SJT-45	24,000	25,000
1669	6-614-01	塩ビ用溶接棒 2mm×1m	70	80
1669	6-614-02	塩ビ用溶接棒 3mm×1m	90	100
1669	6-614-03	塩ビ用溶接棒 4mm×1m	170	180
1669	6-615-01	接着補強棒 塩ビ三角補強棒	140	150
1669	6-615-02	接着補強棒 アクリル三角補強棒	130	140
1669	6-628-01	アクリルパイプ 30×2	3,300	3,560
1669	6-628-02	アクリルパイプ 40×2	4,070	4,400
1669	6-628-03	アクリルパイプ 40×3	5,030	5,400
1669	6-628-04	アクリルパイプ 50×2	5,830	6,300
1669	6-628-05	アクリルパイプ 50×3	6,250	6,750
1669	6-628-06	アクリルパイプ 60×2	7,300	7,900
1669	6-628-07	アクリルパイプ 60×3	7,800	8,400
1669	6-628-08	アクリルパイプ 70×3	9,000	9,700
1669	6-628-09	アクリルパイプ 70×5	13,000	14,000
1669	6-628-10	アクリルパイプ 80×3	9,000	9,700
1669	6-628-11	アクリルパイプ 80×5	14,900	16,100
1669	6-628-12	アクリルパイプ 90×3	13,000	14,000
1669	6-628-13	アクリルパイプ 90×5	17,100	18,500
1669	6-628-14	アクリルパイプ 100×3	15,500	16,800
1669	6-628-15	アクリルパイプ 100×5	19,500	21,000
1669	6-628-16	アクリルパイプ 120×5	23,300	25,000
1669	6-628-17	アクリルパイプ 150×5	28,700	31,000
1669	6-628-18	アクリルパイプ 200×5	40,700	44,000
1669	6-628-19	アクリルパイプ 300×5	63,200	68,000
1672	3-2325-01	活性炭フィルターUF-PU3-□250	1,400	1,800
1672	3-2325-02	活性炭フィルターUF-PU3-□500	2,850	3,500
1672	3-2325-03	活性炭フィルターUF-PU3-□1000	5,800	13,800
1672	3-2326-01	活性炭フィルターUF-PU6-□250	2,800	2,000
1672	3-2326-02	活性炭フィルターUF-PU6-□500	5,800	4,500
1672	3-2326-03	活性炭フィルターUF-PU6-□1000	11,500	15,800

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1672	3-2327-01	活性炭フィルターUF-PU9-□250	4,150	2,200
1672	3-2327-02	活性炭フィルターUF-PU9-□500	8,650	5,000
1672	3-2327-03	活性炭フィルターUF-PU9-□1000	17,300	17,800
1673	2-359-01	ニチアスソフトシールNo. 9096-03	10,000	10,600
1673	2-359-02	ニチアスソフトシールNo. 9096-06	10,000	10,600
1673	2-359-03	ニチアスソフトシールNo. 9096-09	10,000	10,600
1673	2-359-04	ニチアスソフトシールNo. 9096-12	10,000	10,600
1677	1-9873-01	発泡シリコンシート SSP-2. OS	5,400	5,700
1677	1-9873-02	発泡シリコンシート SSP-4. OS	10,600	11,200
1677	1-9873-03	発泡シリコンシート SSP-6. OS	10,000	10,500
1677	1-9873-04	発泡シリコンシート SSP-2. OSN	6,800	7,200
1677	1-9873-05	発泡シリコンシート SSP-4. OSN	12,200	12,900
1677	1-9873-06	発泡シリコンシート SSP-6. OSN	11,000	11,600
1680	2-9259-01	SBRスポンジシートKSB-R-106-9	3,180	3,960
1680	2-9259-02	SBRスポンジシートKSB-R-306-9	9,220	11,800
1680	2-9259-03	SBRスポンジシートKSB-R-506-9	15,200	19,100
1680	2-9260-01	SBRスポンジシートKSB-R-105-9T	3,960	5,040
1680	2-9260-02	SBRスポンジシートKSB-R-305-9T	11,200	14,200
1680	2-9260-03	SBRスポンジシートKSB-R-505-9T	18,000	22,900
1683	2-9146-01	耐熱シリコンオイルASO-100	7,000	7,700
1684	6-372-01	水溶性高低温用熱媒オイル 2L	12,100	15,000
1684	6-372-02	水溶性高低温用熱媒オイル 18L	87,400	98,000
1684	6-372-03	ヒーター用ブオイル KO20002000	20,000	23,000
1684	6-372-04	ヒーター用ブオイル KO20018000	109,000	130,000
1685	6-380-04	フロリナート FC-72 1. 5Kg	43,800	46,000
1685	6-380-09	フロリナート FC-3283	45,000	47,500
1685	6-380-01	フロリナート FC-40 1. 5Kg	56,800	59,800
1685	6-380-02	フロリナート FC-43 1. 5Kg	64,000	67,000
1686	2-7993-01	不凍液(A-ブライン) SB-PFP	12,600	13,200
1686	2-7993-02	不凍液(A-ブライン) SB-EG	11,600	12,200
1691	6-5324-02	ドータイ常温乾燥タイプ D-550	11,000	10,300
1691	6-5324-03	ドータイ常温乾燥タイプ D-500	10,300	11,000
1692	8-251-01	接着剤 塩ビ用 200ml	1,500	1,750
1701	3-6407-01	エンジンオイル AT-EN1-2	1,100	990
1701	3-6407-02	エンジンオイル AT-EN1-4	1,250	1,100
1701	3-6406-01	マシンオイル AT-MA1	900	810
1701	3-6405-01	タービンオイル AT-TU1	900	810
1701	3-6404-01	エアツールオイル AT-AI1	800	720
1701	3-6402-01	マシンオイル AT-SE1	1,060	950
1702	3-6401-01	コンプレッサオイル AT-CO1	900	810
1702	3-6400-01	チェーンオイル AT-CH1	950	850
1703	3-7279-01	アズツール粉石鹸 APC-6	690	730
1709	5-5047-01	ライトオンテープ1巻 NO. 1/2 白	1,500	2,000
1709	5-5047-02	ライトオンテープ1巻 NO. 3/4 白	2,200	2,700
1709	5-5047-03	ライトオンテープ1巻 NO. 1 白	2,450	3,300
1712	1-4784-01	アズフロンテープPTW13-008	1,280	1,350
1712	1-4784-02	アズフロンテープPTW19-008	1,800	2,000
1712	1-4784-03	アズフロンテープPTW25-008	2,350	2,600
1712	1-4785-01	アズフロンテープPTW13-013	1,350	1,500
1712	1-4785-02	アズフロンテープPTW19-013	2,000	2,200
1712	1-4785-03	アズフロンテープPTW25-013	2,600	2,800
1712	1-4786-01	アズフロンテープPTW13-018	1,800	1,850
1712	1-4786-02	アズフロンテープPTW19-018	2,500	2,700
1712	1-4786-03	アズフロンテープPTW25-018	3,400	3,600
1712	1-4797-01	アズフロンガラステープGW13-013	1,280	1,400
1712	1-4797-02	アズフロンガラステープGW19-013	1,850	2,050
1712	1-4797-03	アズフロンガラステープGW25-013	2,550	2,650
1712	1-4797-04	アズフロンガラステープGW38-013	3,600	3,800
1712	1-4797-05	アズフロンガラステープGW50-013	4,800	5,100
1712	1-4799-01	アズフロンガラステープGW13-018	2,000	2,200
1712	1-4799-02	アズフロンガラステープGW19-018	3,000	3,200
1712	1-4799-03	アズフロンガラステープGW25-018	3,700	4,100
1712	1-4799-04	アズフロンガラステープGW38-018	6,400	6,700
1712	1-4799-05	アズフロンガラステープGW50-018	8,000	8,500
1713	7-323-01	フッ素テープニトフロン900ULO. 05	4,190	4,400
1713	7-323-02	フッ素テープニトフロン900ULO. 1厚	8,800	9,300
1713	7-323-03	フッ素テープニトフロン900ULO. 2厚	18,700	19,500
1713	7-324-01	フッ素テープニトフロン901 0. 05厚	13,200	13,800
1713	7-324-02	フッ素テープニトフロン901 0. 1厚	18,200	18,700
1713	7-324-03	フッ素テープニトフロン901 0. 2厚	24,800	26,200
1713	7-672-01	FEP粘着シートフィルム 1-50	20,000	24,800
1713	7-672-02	FEP粘着シートフィルム 1-100	39,000	49,800
1713	7-672-03	FEP粘着シートフィルム 3-50	57,700	68,800
1713	7-672-04	FEP粘着シートフィルム 3-100	121,500	137,500
1713	7-672-05	FEP粘着シートフィルム 5-50	78,900	103,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1713	7-672-06	FEP粘着シートフィルム 5-100	158,400	207,500
1715	2-4682-02	アイホイル10	750	800
1715	5-5692-01	アイホイルディスベンサー AF-50	3,380	3,700
1715	5-5692-02	アイホイルディスベンサー AF-100	3,900	4,300
1716	6-716-01	バラフィルムカッター	8,900	9,800
1728	3-6680-01	透明OPPテープ OP5050	120	150
1728	3-6680-51	透明OPPテープ OP5050×10	1,080	1,350
1728	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	250	280
1728	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	380	420
1728	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,390	1,530
1730	5-5719-01	キムワイピングシングルホルダー KMAG	5,800	6,100
1730	5-5053-01	ワイパーホルダー-62301用	4,800	5,100
1730	5-5053-02	ワイパーホルダー-62011用	4,100	4,400
1732	2-7851-01	キムタオル用ディスベンサーKT-DP	5,800	6,100
1733	1-2105-11	テクノワーククロスレイ63260	13,200	14,520
1736	5-5378-12	アイワイプ プラスチックケース	5,300	5,600
1736	2-3774-01	ハンドタオルケース APT80	3,650	3,850
1738	5-5374-02	ハンドタオルケース ライト	3,150	3,300
1738	5-5374-11	ハンドタオルケース H80	5,300	5,600
1740	5-5695-11	バキュームシーラー用ポリ袋115×200	240	260
1740	5-5695-12	バキュームシーラー用ポリ袋150×200	310	340
1740	5-5695-13	バキュームシーラー用ポリ袋165×280	450	490
1746	3-5439-01	ハンディシーラーUSBタイプ	2,800	1,900
1750	6-629-01	ポリ袋 0. 03mm厚 75×150二千	2,320	2,800
1750	6-629-02	ポリ袋 0. 03mm厚 90×150二千	2,790	3,280
1750	6-629-03	ポリ袋 0. 03mm厚 90×200千枚	1,700	1,980
1750	6-629-04	ポリ袋 0. 03mm厚100×170二千	3,350	3,850
1750	6-629-05	ポリ袋 0. 03mm厚100×200千枚	1,850	2,100
1750	6-629-06	ポリ袋 0. 03mm厚 100×25千枚	2,230	2,550
1750	6-629-07	ポリ袋 0. 03mm厚115×200千枚	1,950	2,300
1750	6-629-08	ポリ袋 0. 03mm厚115×250千枚	2,340	2,650
1750	6-629-09	ポリ袋 0. 03mm厚130×200千枚	2,180	2,550
1750	6-629-10	ポリ袋 0. 03mm厚130×250千枚	2,620	2,980
1750	6-629-11	ポリ袋 0. 03mm厚140×200千枚	2,300	2,650
1750	6-629-12	ポリ袋 0. 03mm厚150×300千枚	3,500	3,950
1750	6-629-13	ポリ袋 0. 03mm厚165×280千枚	3,600	4,100
1750	6-629-14	ポリ袋 0. 03mm厚180×280千枚	3,900	4,400
1750	6-629-15	ポリ袋 0. 03mm厚190×310千枚	4,520	5,100
1750	6-629-16	ポリ袋 0. 03mm厚200×325千枚	4,950	5,550
1750	6-629-17	ポリ袋 0. 03mm厚230×350千枚	6,100	6,750
1750	6-629-18	ポリ袋 0. 03mm厚260×370千枚	7,200	7,980
1750	6-629-19	ポリ袋 0. 03mm厚260×400千枚	7,700	8,450
1750	6-629-20	ポリ袋 0. 03mm厚280×390千枚	8,150	9,100
1750	6-629-21	ポリ袋 0. 03mm厚300×450五百	4,960	5,500
1750	6-629-22	ポリ袋 0. 03mm厚330×380五百	4,700	5,250
1750	6-629-23	ポリ袋 0. 03mm厚355×450五百	5,900	6,500
1750	6-629-24	ポリ袋 0. 03mm厚450×670五百	11,100	12,000
1750	6-629-25	ポリ袋 0. 03mm厚 650×700中	16,600	18,000
1750	6-629-26	ポリ袋 0. 03mm厚 760×900大	25,400	27,500
1750	6-630-01	ポリ袋 0. 05mm厚 75×90二千枚	2,320	2,800
1750	6-630-02	ポリ袋 0. 05mm厚 90×170二千	4,560	5,200
1750	6-630-03	ポリ袋 0. 05mm厚100×150二千	4,460	5,100
1750	6-630-04	ポリ袋 0. 05mm厚100×200千枚	2,840	3,150
1750	6-630-05	ポリ袋 0. 05mm厚115×200千枚	2,950	3,300
1750	6-630-06	ポリ袋 0. 05mm厚115×250千枚	3,610	3,980
1750	6-630-07	ポリ袋 0. 05mm厚125×200千枚	3,250	3,600
1750	6-630-08	ポリ袋 0. 05mm厚125×250千枚	3,910	4,350
1750	6-630-09	ポリ袋 0. 05mm厚140×250千枚	4,370	4,800
1750	6-630-10	ポリ袋 0. 05mm厚150×200千枚	3,910	4,350
1750	6-630-11	ポリ袋 0. 05mm厚150×250千枚	4,700	5,200
1750	6-630-12	ポリ袋 0. 05mm厚150×310千枚	5,650	6,150
1750	6-630-13	ポリ袋 0. 05mm厚165×280千枚	5,640	6,200
1750	6-630-14	ポリ袋 0. 05mm厚180×320千枚	6,960	7,600
1750	6-630-15	ポリ袋 0. 05mm厚205×310千枚	7,720	8,400
1750	6-630-16	ポリ袋 0. 05mm厚215×330五百	4,280	4,650
1750	6-630-17	ポリ袋 0. 05mm厚230×350五百	4,840	5,250
1750	6-630-18	ポリ袋 0. 05mm厚255×350五百	5,360	5,850
1750	6-630-19	ポリ袋 0. 05mm厚280×370五百	6,170	6,700
1750	6-630-20	ポリ袋 0. 05mm厚330×450五百	8,750	9,450
1750	6-630-21	ポリ袋 0. 05mm厚355×450五百	9,390	10,200
1750	6-630-22	ポリ袋 0. 05mm厚380×500五百	11,100	12,000
1750	6-630-23	ポリ袋0. 05mm厚760×900 二百	16,300	17,400
1750	6-630-24	ポリ袋0. 05×850×1000	19,000	20,300
1750	6-631-01	ポリ袋 0. 1mm厚 75×130 千枚	2,990	3,400
1750	6-631-02	ポリ袋 0. 1mm厚 90×170 千枚	4,450	4,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1750	6-631-03	ポリ袋O. 1mm厚 100×200 千枚	5,520	6,000
1750	6-631-04	ポリ袋O. 1mm厚 125×200 千枚	6,250	6,850
1750	6-631-05	ポリ袋O. 1mm厚 150×250 千枚	9,150	9,850
1750	6-631-06	ポリ袋O. 1mm厚 150×300 千枚	10,900	11,700
1750	6-631-07	ポリ袋O. 1mm厚 165×280 五百	5,550	5,980
1750	6-631-08	ポリ袋O. 1mm厚 180×300	6,450	6,950
1750	6-631-09	ポリ袋O. 1mm厚 205×300 五百	7,350	7,950
1750	6-631-10	ポリ袋O. 1mm厚 215×350 五百	8,870	9,550
1750	6-631-11	ポリ袋O. 1mm厚 230×350 五百	9,480	10,200
1750	6-631-12	ポリ袋O. 1mm厚 255×400 五百	12,000	12,900
1750	6-631-13	ポリ袋O. 1mm厚 280×410 五百	13,400	14,300
1750	6-631-14	ポリ袋O. 1mm厚 300×460 五百	16,000	17,100
1750	6-631-15	ポリ袋O. 1mm厚 320×450 五百	16,800	18,000
1750	6-631-16	ポリ袋O. 1mm厚 380×500 二百	8,790	9,350
1750	6-631-17	ポリ袋O. 1mm厚 470×670 二百	14,600	15,500
1750	6-631-18	ポリ袋O. 1mm厚 550×900 百枚	11,300	12,000
1750	6-631-19	ポリ袋O. 1mm厚 760×950 百枚	16,800	17,800
1750	6-631-20	ポリ袋 400×600	11,100	11,900
1750	6-631-21	ポリ袋 500×800	21,300	22,700
1750	6-631-22	ポリ袋 900×1000	24,400	25,900
1750	6-631-23	ポリ袋O. 1×950×1600	15,000	15,900
1750	6-631-24	ポリ袋O. 1×1000×1300	25,000	26,500
1754	6-633-38	ユニパック100枚入 滅菌済 H4ーST	1,020	1,120
1754	6-633-39	ユニパック100枚入 滅菌済 I4ーST	1,260	1,460
1757	3-1685-03	自立式ワールパックB01401WA	26,100	27,000
1758	6-8762-01	ナスコ・ワールパックBOO 679WA	8,700	9,700
1758	6-8762-02	ナスコ・ワールパックBOO 736WA	12,000	13,500
1758	6-8762-03	ナスコワイマルパックバック 1255WA	18,000	21,000
1758	1-1749-02	ナスコ・ワールパック B01065WA	14,600	15,000
1758	1-1749-03	ナスコ・ワールパック B01297WA	19,200	20,000
1758	2-6371-01	サンプリングバッグ B01339WA	11,000	12,000
1758	2-6371-02	サンプリングバッグ B01341WA	15,400	17,000
1767	1-1256-01	電波掛時計 KX301 H	10,000	12,000
1771	6-7150-01	ストップウォッチ 122ー0301ー00	25,000	28,000
1771	6-7150-03	ストップウォッチ 122ー6401ー00	26,000	29,000
1774	8-038-01	OAアダプター(15A用)	650	690
1783	6-3007-01	金属用ハサミ 350ーT	1,950	2,300
1783	6-3007-02	金属用ハサミ 350ーM	2,060	2,400
1783	6-3007-03	金属用ハサミ 390	2,060	2,400
1783	6-3007-04	作業用ハサミ 380	2,380	2,800
1784	6-3002-01	アラミド繊維専用ハサミアルスーパー526	58,100	66,700
1784	6-3006-01	作業バサミ 120DX	4,000	4,600
1784	6-3006-02	作業バサミ 130DX	2,500	2,700
1784	6-3006-03	作業バサミ 140DX	2,500	2,700
1784	6-3006-04	作業バサミ 140LーDX	2,760	3,200
1784	2-9778-01	ガラス管カッターGTGMー030ー001	2,800	3,200
1785	8-319-01	ギロチンカッター 四ッ切用	12,000	12,900
1785	8-319-02	ギロチンカッター 半ッ切用	20,000	21,000
1797	8-312-01	スライドボックス (B) 写真用	1,100	1,200
1798	2-8070-01	シンプル卓上暗室 BBXー01	29,000	33,000
1798	2-8070-02	シンプル卓上暗室 BBXー02	34,000	39,800
1798	2-4700-01	simpleダークルーム DRー1100	82,500	86,500
1800	3-7128-01	分子モデルシステム 入門セット	5,800	6,500
1800	3-7128-02	分子モデルシステム 有機セット L	11,500	12,100
1800	3-7128-03	分子モデルシステム 生化学セット L	22,000	22,700
1800	3-7128-04	分子モデルシステム 有機セット S	5,800	6,500
1800	3-7128-05	分子モデルシステム 無機／有機セット S	5,800	6,500
1800	3-7128-06	分子モデルシステム 無機／有機セット L	11,500	12,100
1800	3-7128-07	分子モデルシステム 環状有機セット	10,500	11,500
1800	3-7128-08	分子モデルシステムダイヤモンド原子30個	4,000	4,300
1800	3-7128-09	分子モデルシステムグラファイト原子45個	5,600	6,700
1800	3-7128-10	分子モデルシステムナトリウム塩化物27個	5,600	6,700
1800	3-7128-11	分子モデルシステム 水×26ユニット	6,000	7,000
1803	2-8515-01	小型オゾン脱臭装置 KPOーT02	128,000	146,000
1812	1-3216-03	超音波洗浄器AS486	56,600	58,000
1817	1-1605-01	大型超音波洗浄器 MUCー38	238,000	243,000
1817	1-1605-02	大型超音波洗浄器 MUCー63	294,000	298,000
1823	4-035-02	オートウォッシャー 予備ブラシ 1	1,700	1,800
1823	4-035-03	オートウォッシャー 予備ブラシ 2	1,400	1,500
1823	4-035-04	オートウォッシャー 予備ブラシ 3	1,200	1,300
1823	4-035-05	オートウォッシャー 予備ブラシ 4	1,200	1,300
1824	4-040-01	角型洗浄槽 Kー1型(槽)	25,700	27,500
1824	4-040-02	角型洗浄槽 Rー1型(バスケット)	12,600	13,500
1824	4-040-03	角型洗浄槽 Kー2型(槽)	22,500	24,000
1824	4-040-04	角型洗浄槽 Rー2型(バスケット)	11,000	11,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1833	8-8634-01	自動手指消毒器MADー101	8,800	9,800
1833	8-5911-01	ナビエアータオル AS2631	28,600	29,800
1837	9-840-08	ラボランブラシ ビーカー用 柄付	10,300	11,500
1837	9-840-09	ラボランブラシ ビュレット用	3,200	3,600
1837	9-840-10	ラボランブラシ ビベット用	2,100	2,400
1837	9-840-11	ラボランブラシ 細管用 11入	1,200	1,400
1837	9-840-01	ラボランブラシ 試験管用(馬)	1,300	1,500
1837	9-840-02	ラボランブラシ 瓶洗用両毛 2号	4,500	5,000
1837	9-840-03	ラボランブラシ 瓶洗用両毛 5号	5,100	5,700
1837	9-840-04	ラボランブラシ 瓶洗用両毛 10号	6,200	6,900
1837	9-840-05	ラボランブラシ 注射器用 小	1,400	1,600
1837	9-840-06	ラボランブラシ 注射器用 中	2,000	2,200
1837	9-840-07	ラボランブラシ 注射器用 大 11入	2,600	2,900
1837	4-046-01	手洗用ブラシ 小95×50×20	840	930
1837	4-046-02	手洗用ブラシ 大105×53×20	980	1,100
1837	4-047-01	ビーカー用柄付ブラシ240×80×130	1,030	1,150
1837	4-048-01	ビュレット用ブラシ810×42×105	320	360
1837	4-049-01	ビベット用ブラシ660×30×95	210	240
1837	4-050-01	細管用ブラシ 450×15×75	120	140
1837	4-051-01	試験管用ブラシ250×40×50	130	150
1837	4-052-01	瓶洗用両毛2号ブラシ340×75×75	450	500
1837	4-052-02	瓶洗用両毛5号ブラシ460×90×90	510	570
1837	4-052-03	瓶洗用両毛10号515×100×100	620	690
1837	4-053-01	注射器用ブラシ 小195×21×40	140	160
1837	4-053-02	注射器用ブラシ 中245×25×60	200	220
1837	4-053-03	注射器用ブラシ 大 295×30×80	260	290
1837	4-053-04	ブラシ 注射器50cc用 特大	380	420
1837	9-828-01	ラボランブラシビニール巻瓶洗用2号11本	4,800	5,300
1837	9-828-02	ラボランブラシビニール巻瓶洗用5号11本	5,900	6,500
1837	9-828-03	ラボランブラシビニール巻瓶洗10号11本	6,900	7,600
1837	9-828-04	ラボランブラシビニール巻試験管用11本	2,300	2,550
1837	9-828-05	ラボランブラシビニール巻注射器用小11本	2,000	2,200
1837	9-828-06	ラボランブラシビニール巻注射器用中11本	2,600	2,900
1837	9-828-07	ラボランブラシビニール巻注射器用大11本	3,400	3,800
1837	4-054-01	ブラシ(ビニール巻)瓶洗用2号	480	530
1837	4-054-02	ブラシ(ビニール巻)瓶洗用5号	590	650
1837	4-054-03	ブラシ(ビニール巻)瓶洗用10号	690	760
1837	4-055-01	ブラシ(ビニール巻)試験管用	230	260
1837	4-056-01	ブラシ(ビニール巻)注射器用 小	200	220
1837	4-056-02	ブラシ(ビニール巻)注射器用 中	260	290
1837	4-056-03	ブラシ(ビニール巻)注射器用 大	340	380
1837	4-056-04	ブラシ 注射器50cc用(特大)	520	580
1838	7-4017-01	瓶洗浄ブラシ 瓶洗浄(大)5	1,880	2,100
1838	7-4017-02	瓶洗浄ブラシ瓶洗浄中500×85×90	1,690	1,900
1838	7-4017-03	瓶洗浄ブラシ瓶洗浄小390×70×80	930	1,050
1838	7-4015-01	洗浄ブラシ 柄付先曲(大)	1,710	1,900
1838	7-4015-02	洗浄ブラシ柄付先曲中530×100×90	1,500	1,650
1838	7-4015-03	洗浄ブラシ 柄付先曲小440×70×70	890	980
1838	7-5657-01	ビーカー洗浄用ブラシ 小	1,060	1,200
1838	7-5657-02	ビーカー洗浄用ブラシ 中	1,200	1,350
1838	7-5657-03	ビーカー洗浄用ブラシ 大	1,340	1,500
1838	2-8925-01	柄付ボトルブラシ 中 ブルー	920	1,050
1838	2-8925-02	柄付ボトルブラシ 中 ピンク	920	1,050
1838	2-8925-03	柄付ボトルブラシ 中 グリーン	920	1,050
1839	1-1805-01	ナイロンブラシビュレット用大ビニール巻	640	710
1839	1-1805-02	ナイロンブラシビュレット用小ビニール巻	430	480
1839	1-1805-03	ナイロンブラシ ビベット用 大ビニール巻	490	540
1839	1-1805-04	ナイロンブラシ ビベット用 小ビニール巻	400	450
1839	1-1805-05	ナイロンブラシ 細管用(ビニール巻)	400	450
1839	1-1805-06	ナイロンブラシ 細管用先付(ビニール巻)	430	480
1839	1-1805-07	ナイロンブラシ 試験管用 大 ビニール巻	510	570
1839	1-1805-08	ナイロンブラシ 試験管用 中 ビニール巻	450	500
1839	1-1805-09	ナイロンブラシ 血沈管用(ビニール巻)	390	430
1839	7-5656-01	小型フラスコブラシ 小	2,070	2,300
1839	7-5656-02	小型フラスコブラシ 中	2,150	2,400
1839	7-5656-03	小型フラスコブラシ 大	2,300	2,550
1840	7-5611-01	血沈用ブラシ針金柄羊毛450×75×φ4	140	160
1840	7-5611-02	血沈用ブラシビニール羊毛450×75×φ4	250	280
1842	9-830-01	ラボラン作業用ブラシJB11本	8,800	9,700
1842	9-830-02	ラボラン作業用ブラシJN11本	8,800	9,700
1842	9-830-03	ラボラン作業用ブラシJW11本	8,800	9,700
1842	9-830-04	ラボラン作業用ブラシJP11本	8,800	9,700
1842	9-830-05	ラボラン作業用ブラシAB11本	7,500	8,300
1842	9-830-06	ラボラン作業用ブラシAN11本	7,500	8,300
1842	9-830-07	ラボラン作業用ブラシAW11本	7,500	8,300

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1842	9-830-08	ラボラン作業用ブラシAP11本	7,500	8,300
1842	4-285-01	作業用ブラシ J-B	880	970
1842	4-285-02	作業用ブラシ J-N	880	970
1842	4-285-03	作業用ブラシ J-W	880	970
1842	4-285-04	作業用ブラシ J-P	880	970
1842	4-286-01	作業用ブラシ A-B	750	830
1842	4-286-02	作業用ブラシ A-N	750	830
1842	4-286-03	作業用ブラシ A-W	750	830
1842	4-286-04	作業用ブラシ A-P	750	830
1845	2-8924-01	手洗ブラシ NO. 600	250	280
1846	9-831-01	ラボランスポンジブラシ木柄試験管用11本	4,800	5,300
1846	9-831-02	ラボランスポンジブラシ木柄フラスコ11本	9,300	10,500
1846	9-831-03	ラボランスポンジブラシ木柄ピーカー11本	10,400	11,500
1846	4-057-01	スポンジブラシ(木柄)試験管用	480	530
1846	4-057-02	スポンジブラシ(木柄)フラスコ用	930	1,050
1846	4-057-03	スポンジブラシ(木柄)ピーカー用	1,040	1,150
1846	7-5612-01	スポンジブラシ 試験管用(針金柄)	220	250
1846	7-5612-02	スポンジブラシ フラスコ用(針金柄)	500	550
1846	7-5612-03	スポンジブラシ ピーカー用(針金柄)	570	630
1846	7-5612-04	スポンジブラシ試験管用(ビニル巻柄)	230	260
1846	7-5612-05	スポンジブラシ フラスコ用(ビニル巻柄)	500	550
1846	7-5612-06	スポンジブラシ ピーカー用(ビニル巻柄)	570	630
1846	4-060-01	一般ブラシ・アイボン S(サランタワシ)	320	360
1848	9-829-01	ラボランハケ NO. 1 小 11本	5,300	5,900
1848	9-829-02	ラボランハケ NO. 2 大 11本	6,600	7,300
1848	9-829-03	ラボランハケ NO. 3 小 11本	7,700	8,500
1848	9-829-04	ラボランハケ NO. 4 大 11本	10,800	12,000
1848	9-829-06	ラボランハンディーブラシ 11本	12,200	13,500
1848	4-067-01	ハケ NO. 1 小	530	590
1848	4-067-02	ハケ NO. 2 大	660	730
1848	4-067-03	ハケ NO. 3 小	770	850
1848	4-067-04	ハケ NO. 4 大	1,080	1,200
1848	4-069-01	ハンディーブラシ	1,220	1,350
1848	1-2792-01	耐熱ポリプロピレン刷毛 5号	140	160
1848	1-2792-02	耐熱ポリプロピレン刷毛 10号	160	180
1848	1-2792-03	耐熱ポリプロピレン刷毛 15号	180	200
1848	1-2792-04	耐熱ポリプロピレン刷毛 20号	200	220
1853	7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	1,350	1,450
1853	7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,460	1,560
1857	2-7836-13	エコノミー器具乾燥機 メッシュ棚63	10,800	11,300
1857	1-8999-22	450棚板セット THS-450	5,500	6,000
1860	3-5312-11	ダストアウトR用 スライドメッシュ150	9,000	9,600
1860	3-5312-12	ダストアウトR用 スライドメッシュ48	8,500	9,100
1860	3-5312-13	ダストアウトR用 スライドメッシュ20	8,500	9,000
1860	3-5312-14	ダストアウトR用 スライドバスケット 深	2,750	3,100
1860	3-5312-15	ダストアウトR用 スライドバスケット 浅	2,500	2,900
1860	3-5312-18	ダストアウトR シリンダーラックM	9,300	9,900
1862	2-8093-01	ドライカート OCH1-01	64,890	68,000
1863	4-148-01	万能アイデアル乾燥台 1組(組立式)	34,000	36,700
1865	4-152-11	ラコムドライボード WN型	23,200	26,800
1865	4-153-11	ドライボード SN型	17,300	18,300
1869	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,500	3,800
1869	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,500	4,900
1869	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	7,500	8,200
1871	4-198-03	シリコンスポンジ KG-250	8,500	9,300
1874	3-5279-01	バイオロジカルインジケータ1-6100	25,000	16,000
1874	3-5279-02	バイオロジカルインジケータ3-5100	25,000	18,000
1874	3-5279-06	バイオロジカルインジケータ3-6100	75,000	24,000
1874	3-5279-11	バイオロジカルインジケータACD/6	100,000	120,000
1879	3-7097-01	廃棄バッグ E706. 1 ボックス入	2,600	3,300
1879	3-7097-11	廃棄バッグH508. 1ワイヤーフレーム	3,000	3,800
1879	3-7097-12	バッグE705. 1ワイヤーフレームセット	5,000	6,400
1879	8-361-01	バイオハザード用架台 NO. 1用	7,500	8,000
1879	8-361-02	バイオハザード用架台 NO. 2用	8,000	8,500
1879	8-361-03	バイオハザード用架台 NO. 3用	7,000	7,500
1883	0-2380-11	UVロッカー UVL-1-OW	94,600	98,000
1883	0-2380-12	UVロッカー UVL-2-OW	163,700	169,000
1894	1-9628-11	MFMS-5用交換スポンジSM-SK 1入	1,500	1,180
1899	1-8358-11	コンパクトハンガー 3本掛	24,500	26,000
1899	1-8358-12	コンパクトハンガー 6本掛	36,700	37,500
1900	2-8633-01	キャスターペール45C2・B(ブルー)	7,500	8,250
1900	2-8633-02	キャスターペール70C2・R(レッド)	8,500	9,350
1900	2-8633-03	キャスターペール90C2・Y(イエロー)	9,500	10,500
1901	2-9066-01	デスポボックスEVO30MONO	1,200	1,400
1901	2-9066-02	デスポボックスEVO30DUO-N	1,400	1,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1901	2-9066-03	デスポボックスEVO50MONO	1,600	1,800
1901	2-9066-04	デスポボックスEVO50DUO-N	1,800	2,000
1903	3-6737-01	耐火ゴミ箱 WA8109100	13,800	14,800
1903	3-6737-02	耐火ゴミ箱 WA8109300	16,000	17,100
1903	3-6737-03	耐火ゴミ箱 WA8109500	18,000	19,300
1903	3-6737-04	耐火ゴミ箱 WA8109700	28,500	30,600
1903	2-8110-15	ゴミ箱丸8L	850	940
1903	2-8110-11	ゴミ箱丸12L	1,000	1,100
1903	2-8110-12	ゴミ箱丸18L	1,350	1,490
1903	2-8110-16	ゴミ箱角8L	850	940
1903	2-8110-13	ゴミ箱角12L	1,000	1,100
1903	2-8110-14	ゴミ箱角18L	1,350	1,490
1906	7-5661-11	クリーンステップボット 406S-22L	8,800	9,800
1906	7-5661-12	クリーンステップボット 408S-75L	24,000	26,000
1913	4-124-01	連結スノコ グリーン	880	980
1913	4-124-02	連結スノコ ブルー	880	980
1913	4-124-03	連結スノコ グレー	880	980
1925	9-021-11	防塵マスク8812J-DS1 10入	3,590	3,730
1925	9-021-06	防じんマスク 8205-DS2	3,640	3,790
1925	9-021-05	防じんマスク 8822E-DS2	3,440	3,580
1925	9-027-15	防塵マスク排気弁付8511-DS2	4,350	4,520
1925	1-5598-01	使い捨て式防じんマスク 9926-DS2	7,300	7,590
1925	1-7831-01	防じんマスク 8577-DL2 10枚入	9,090	9,450
1925	9-027-07	防塵マスク 8233-DS3 5枚入	11,760	12,230
1925	1-4962-01	使い捨て防じんマスク 8293-DL3	12,810	13,320
1925	9-020-21	防じんマスク 8000J	7,170	7,460
1925	9-020-11	使い捨て式防塵マスク8210J-DS2	6,140	6,390
1925	9-021-01	フィルターマスク8710DS1 22枚入	6,780	7,050
1925	9-021-02	防塵マスク8710-DS1 2枚入	980	920
1925	9-020-03	防じんマスク 8805-DS2	2,540	2,640
1925	9-023-01	防じんマスク9913J-DS1 11枚入	5,010	5,100
1925	9-023-04	防じんマスク9913JV-DS2 10枚	4,140	4,310
1926	1-3608-02	防じんマスク 9105J-DS2	2,120	2,370
1928	1-3608-03	防護マスク 9105 N95	5,400	5,620
1932	1-3609-01	マスクFF-400J/2091-RL3M	27,580	28,680
1932	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,300	1,350
1933	8-4000-01	防毒マスク 6000 S(有機ガス用)	2,760	3,290
1933	8-4000-02	防毒マスク 6000 M(有機ガス用)	2,760	3,290
1933	8-4000-03	防毒マスク 6000 L(有機ガス用)	2,760	3,290
1933	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,320	1,370
1933	8-4001-05	吸収缶コンビネーション用6002 2個入	2,780	2,890
1933	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001/2091-L3	3,300	3,430
1933	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,300	1,350
1933	3-5493-01	マスクセット1200/3311J-55	1,920	2,000
1933	3-5493-02	マスクセット1200/3301J-55	1,800	1,870
1933	8-5018-01	防毒マスクNo. 3100 S/Mサイズ	2,310	2,750
1933	8-5018-02	防毒マスクNo. 3200 M/Lサイズ	2,310	2,750
1933	8-5018-21	有機ガス用吸収缶 3301J-55	320	364
1933	8-5018-24	防塵有機ガス用吸収缶 3311J-55	400	480
1933	8-5018-23	有機ガス用吸収缶 3301J-100	350	416
1933	8-5018-26	防塵有機ガス用吸収缶 3311J-100	450	530
1933	8-5018-27	酸性ガス用吸収缶 3302J	400	480
1933	1-2874-01	防毒マスク 7700J M	3,120	3,240
1933	1-2874-11	有機ガス用吸収缶 7001J-55	360	380
1933	1-2874-12	有機ガス用吸収缶 7011J-55	480	500
1933	1-2874-13	コンビネーションガス用吸収缶 7007J	460	480
1933	1-7251-02	防毒マスク 6000F	17,300	20,590
1933	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,320	1,370
1933	8-4001-05	吸収缶コンビネーション用6002 2個入	2,780	2,890
1933	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001/2091-L3	3,300	3,430
1933	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,300	1,350
1933	1-2873-01	防毒マスク FF-400J M	26,400	27,460
1933	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,320	1,370
1933	8-4001-05	吸収缶コンビネーション用6002 2個入	2,780	2,890
1933	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001/2091-L3	3,300	3,430
1933	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,300	1,350
1935	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,320	1,370
1935	8-4001-05	吸収缶コンビネーション用6002 2個入	2,780	2,890
1935	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001/2091-L3	3,300	3,430
1935	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,300	1,350
1939	3-5645-12	アルファリングフィルタBRD-82	1,640	1,600
1940	2-5127-01	呼吸用保護具 JTRS-657J	184,250	210,500
1940	2-5127-02	呼吸用保護具JTRS-433J	176,000	201,340
1942	8-5370-01	マスクケース シングル	4,850	5,200
1942	8-5370-02	マスクケース トリプル	10,700	11,500

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1942	8-5370-03	マスクケース ワイド1個	6,800	7,300
1942	8-5370-04	マスクケース ワイド3個	19,800	21,200
1942	8-5370-05	マスクケース シングル9個	46,000	49,000
1942	8-5370-11	マスクケース シングルMG	5,300	5,700
1942	8-5370-12	マスクケース トリプルMG	11,800	12,700
1942	8-5370-13	マスクケース ワイド1個MG	7,500	8,100
1944	1-8829-02	保護メガネ SS-7599	1,350	1,450
1944	1-8829-03	保護メガネ SS-8088	1,350	1,450
1947	2-9047-01	女性用保護メガネSS-2773K	700	800
1947	2-9047-03	女性用保護メガネSS-5623	900	1,000
1950	3-7138-01	クリアゴーグル KSG321	490	540
1950	3-7138-02	クリアゴーグル KSG321 20個入	8,900	9,700
1952	2-9810-01	保護ゴーグル6X1. 00. 00. 00	2,700	2,900
1961	8-3060-02	メガネラック ゴーグルタイプ	12,900	13,800
1961	8-3060-04	メガネラック ゴーグル用10室	21,400	22,900
1961	8-5368-02	メガネゴーグルケース GG-12	23,600	25,800
1962	1-7659-01	ゴーグルケースシングル	5,200	5,600
1962	1-7659-01	ゴーグルケース(マグネット付) シングル	6,100	6,100
1962	8-3060-01	メガネラック メガネ専用タイプ5室	10,700	11,500
1962	8-3060-03	メガネラック メガネ専用10室	19,300	20,700
1962	1-2009-01	メガネストラップ(保護メガネ用) 黒	630	680
1962	1-2009-02	メガネストラップ(保護メガネ用) 赤	630	680
1962	1-2009-03	メガネストラップ(保護メガネ用) ブルー	630	680
1962	1-2009-04	メガネストラップ 5本セット	2,950	3,100
1963	6-906-01	クリーンノールスーパーピュアL 50双入	9,200	9,800
1963	6-906-02	クリーンノールスーパーピュアM 50双入	9,200	9,800
1963	6-906-03	クリーンノールスーパーピュアS 50双入	9,200	9,800
1963	6-906-31	スーパーピュア ラテックスL 500双入	85,500	89,800
1963	6-906-32	スーパーピュア ラテックスM 500双入	85,500	89,800
1963	6-906-33	スーパーピュア ラテックスS 500双入	85,500	89,800
1963	6-906-51	滅菌済スーパーピュア手袋ST L	9,700	11,000
1963	6-906-52	滅菌済スーパーピュア手袋ST M	9,700	11,000
1963	6-906-53	滅菌済スーパーピュア手袋ST S	9,700	11,000
1963	6-906-21	クリーンノールラテックス手袋パウダー無L	7,300	8,000
1963	6-906-22	クリーンノールラテックス手袋パウダー無M	7,300	8,000
1963	6-906-23	クリーンノールラテックス手袋パウダー無S	7,300	8,000
1963	6-906-41	クリーンノール ラテックスパウダー無 L	68,500	75,000
1963	6-906-42	クリーンノール ラテックスパウダー無 M	68,500	75,000
1963	6-906-43	クリーンノール ラテックスパウダー無 S	68,500	75,000
1963	6-906-11	クリーンノール手袋エコノタイプL500入	66,000	72,000
1963	6-906-12	クリーンノール手袋エコノタイプM500入	66,000	72,000
1963	6-906-13	クリーンノール手袋エコノタイプS500入	66,000	72,000
1974	8-5369-01	サニメント手袋ケース スタンダード用	2,850	3,100
1974	8-5369-02	サニメント手袋ケース エンボスL	3,900	4,200
1974	8-5369-11	サニメント手袋ケース スタンダードMG	3,700	4,000
1974	8-5369-12	サニメント手袋ケース エンボスMG	5,400	5,900
1976	2-4977-03	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスS	350	380
1989	8-5048-01	耐熱手袋(5本指タイプ)FR-1602	17,000	18,000
1989	8-5048-02	耐熱手袋(5本指タイプ)FR-1802	7,510	8,000
1992	1-6924-01	安全手袋(ケブラー製) CR-1001	2,330	2,700
1995	6-6060-01	ナイフ用手袋 ナイフハンドラーS	6,000	6,500
1995	6-6060-02	ナイフ用手袋 ナイフハンドラーM	6,000	6,500
1995	6-6060-03	ナイフ用手袋 ナイフハンドラーL	6,000	6,500
1998	6-8198-01	品質管理用手袋 A800 S 10双入	3,000	3,250
1998	6-8198-02	品質管理用手袋 A800 M 10双入	3,000	3,250
1998	6-8198-03	品質管理用手袋 A800 L 10双入	3,000	3,250
1998	6-8198-04	品質管理用手袋 A800 LL 10双入	3,150	3,400
1998	7-052-07	品質管理用手袋 800 LL 10双入	3,400	3,700
1998	7-052-17	品質管理用手袋 800 L 10双入	3,400	3,700
1998	7-052-27	品質管理用手袋 800 M 10双入	3,400	3,700
1998	7-052-37	品質管理用手袋 800 S 10双入	3,400	3,700
1998	6-8197-01	品質管理用手袋 3960B S 10双入	4,350	4,850
1998	6-8197-02	品質管理用手袋 3960B M 10双入	4,350	4,850
1998	6-8197-03	品質管理用手袋 3960B L 10双入	4,350	4,850
1998	6-8197-04	品質管理用手袋 3960B LL 10双入	4,400	4,900
1999	6-8200-01	品質管理用手袋 302 S 12双入	2,170	2,450
1999	6-8200-02	品質管理用手袋 302 M 12双入	2,170	2,450
1999	6-8200-03	品質管理用手袋 302 L 12双入	2,170	2,450
1999	6-8200-04	品質管理用手袋 302 LL 12双入	2,380	2,700
1999	7-052-04	品質管理用手袋3011 LL 12双入	2,720	3,100
1999	7-052-14	品質管理用手袋3011 L 12双入	2,140	2,450
1999	7-052-24	品質管理用手袋3011 M 12双入	2,140	2,450
1999	7-052-34	品質管理用手袋 3011 S 12双入	2,140	2,450
2011	8-3057-21	指サックディスプレイサ-Y-10N	6,800	7,300
2011	6-912-01	手袋ホルダー 壁掛 A型	2,700	3,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2011	8-5379-01	クアラテック手袋ホルダー CH-1	4,300	4,650
2011	8-5379-02	クアラテック手袋ホルダー CH-2	5,200	5,600
2012	6-6660-11	グローブキャビネット 90N型	40,000	42,000
2012	6-6660-12	グローブキャビネット 60N型	25,000	26,500
2012	7-4044-11	グローブドライヤー GD-11N	89,000	93,500
2019	1-7709-01	フッ素コート白衣 CS-MGC-M	16,500	17,300
2019	1-7709-02	フッ素コート白衣 CS-MGC-L	16,500	17,300
2019	1-7709-03	フッ素コート白衣 CS-MGC-XL	16,500	17,300
2019	1-7709-04	フッ素コート白衣 CS-MGC-2XL	16,500	17,300
2025	2-9078-01	耐薬上着JP-O2(T) M	11,000	11,600
2025	2-9078-02	耐薬上着JP-O2(T) L	11,000	11,600
2025	2-9078-03	耐薬上着JP-O2(T) XL	11,000	11,600
2025	2-9079-01	耐薬ズボンJP-O2A(T) M	9,800	10,300
2025	2-9079-02	耐薬ズボンJP-O2A(T) L	9,800	10,300
2025	2-9079-03	耐薬ズボンJP-O2A(T) XL	9,800	10,300
2031	6-980-01	ホワイトエプロン(ビニール製)	1,350	1,400
2033	1-7710-01	フッ素コートエプロン CS-MAA-S	6,600	6,900
2033	1-7710-02	フッ素コートエプロン CS-MAA-M	6,600	6,900
2033	1-7710-03	フッ素コートエプロン CS-MAA-L	6,600	6,900
2034	1-3349-01	スリーブエプロンPRE-TFGR M	13,200	13,900
2034	1-3349-02	スリーブエプロンPRE-TFGR L	13,200	13,900
2034	1-3349-03	スリーブエプロンPRE-TFGR XL	13,200	13,900
2040	7-651-01	制電腕カバーA0200	1,900	2,200
2040	1-7711-01	フッ素コート腕カバー CS-MLA1	4,600	4,900
2048	1-1350-01	耳栓(フランジタイプ) EP-531	80	90
2050	3-7146-01	ヒヤリングプロテクション WORK	2,900	3,800
2050	3-7146-02	ヒヤリングプロテクション SLEEP	2,900	3,800
2050	3-7146-03	ヒヤリングプロテクション TRAVEL	2,900	3,800
2053	2-9018-01	安全シューズWW101 22. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9018-02	安全シューズWW101 23. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-03	安全シューズWW101 23. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9018-04	安全シューズWW101 24. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-05	安全シューズWW101 24. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9018-06	安全シューズWW101 25. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-07	安全シューズWW101 25. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9018-08	安全シューズWW101 26. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-09	安全シューズWW101 26. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9018-10	安全シューズWW101 27. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-11	安全シューズWW101 27. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9018-12	安全シューズWW101 28. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-13	安全シューズWW101 29. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9018-14	安全シューズWW101 30. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-01	安全シューズWW102 22. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9019-02	安全シューズWW102 23. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-03	安全シューズWW102 23. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9019-04	安全シューズWW102 24. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-05	安全シューズWW102 24. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9019-06	安全シューズWW102 25. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-07	安全シューズWW102 25. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9019-08	安全シューズWW102 26. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-09	安全シューズWW102 26. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9019-10	安全シューズWW102 27. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-11	安全シューズWW102 27. 5cm	4,350	4,800
2053	2-9019-12	安全シューズWW102 28. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-13	安全シューズWW102 29. 0cm	4,350	4,800
2053	2-9019-14	安全シューズWW102 30. 0cm	4,350	4,800
2057	3-180-01	薬品トレイ 小 195×320×100	1,300	1,500
2057	3-180-03	薬品トレイ 小 タテ仕切	110	150
2057	3-180-04	薬品トレイ 小 ヨコ仕切	87	100
2057	3-5349-41	薬品トレイ グレー	1,850	2,100
2057	3-5349-42	薬品トレイ ブルー	1,850	2,100
2057	3-5349-43	薬品トレイ イエロー	1,850	2,100
2057	3-5349-51	薬品トレイ タテ仕切り板	360	450
2057	3-5349-52	薬品トレイ ヨコ仕切り板	180	250
2057	3-181-01	薬品コンテナ BC-1Y 持ち手付き	3,190	3,500
2057	3-181-02	薬品コンテナ BC-2Y 持ち手付き	1,870	2,100
2057	3-181-03	薬品コンテナ BC-3Y 持ち手付き	1,210	1,350
2057	3-181-04	薬品コンテナ BC-4Y 持ち手付き	1,210	1,350
2057	3-181-05	薬品コンテナ BC-1Y用タテ仕切	860	1,200
2057	3-181-06	薬品コンテナ BC-1Y用ヨコ仕切	630	880
2057	3-181-07	薬品コンテナ BC-2Y用タテ仕切	570	800
2057	3-181-08	薬品コンテナ BC-2Y用ヨコ仕切	540	760
2057	3-181-09	薬品コンテナ BC-3Y用ヨコ仕切	230	320
2057	3-181-10	薬品コンテナ BC-4Y用タテ仕切	520	730
2057	3-181-11	薬品コンテナ BC-4Y用ヨコ仕切	490	690

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2058	3-4082-02	ボトルプロテクターB-100	1,500	1,600
2058	3-4082-03	ボトルプロテクターB-250	1,500	1,600
2058	3-4082-01	ボトルプロテクターB-500	2,300	2,500
2058	3-4082-04	ボトルプロテクター B-1000	1,500	1,600
2059	8-4038-02	ニューラボプロテクタ S型	6,800	7,150
2059	8-4038-01	ニューラボプロテクタ W型	10,500	11,000
2059	8-4036-01	ポリカプロテクタ S-PC型	10,000	10,500
2059	8-4036-02	ポリカプロテクタ W-PC型	17,900	18,800
2059	3-6796-01	ノートPCスタンド AK型	6,500	7,000
2065	1-9062-11	スピルキット 液体漏洩対策セット	21,200	22,300
2065	1-9062-02	ラボスピルキットエコノミー マット	4,500	4,800
2065	1-9062-03	ラボスピルキットエコノミー ソックス	8,100	8,500
2065	1-9062-04	ラボスピルキットエコノミー ピロー	7,300	7,700
2088	3-6662-01	非常用トイレ男性用 ETM-50	8,300	8,700
2088	3-6664-01	非常用トイレ徳用セット ETS-100	15,000	15,500
2088	3-6663-01	非常用トイレ男女兼用 ETK-50	7,000	7,300
2095	8-4810-01	バイオハザードマークシール R-90赤	2,300	2,450
2095	8-4810-02	バイオハザードマークシール Y-90黄	2,300	2,450
2095	8-4810-03	バイオハザードマークシール O-90橙	2,300	2,450
2095	8-4813-01	バイオハザードマークシール R-120赤	1,730	1,780
2095	8-4813-02	バイオハザードマークシール Y-120黄	1,730	1,780
2095	8-4813-03	バイオハザードマークシール O-120橙	1,730	1,780
2096	8-5375-01	劇・毒物ワッペン 劇物タテ 5入	1,600	1,750
2096	8-5375-02	劇・毒物ワッペン 毒物タテ 5入	1,600	1,750
2101	2-714-01	簡易型クリーンブースAI型-C	53,000	56,000
2101	2-714-02	簡易型クリーンブースAIW型-C	93,000	98,000
2101	3-4055-21	簡易型クリーンブース AI型	52,000	55,000
2101	3-4055-22	簡易型クリーンブース AIW型	96,000	101,000
2101	3-4055-23	簡易型クリーンブース AI-ION型	145,000	153,000
2101	2-8790-01	殺菌・酵素フィルター付クリーンブースS型	79,000	83,000
2101	2-8790-02	殺菌・酵素フィルター付クリーンブースF型	154,000	162,000
2101	1-7883-13	殺菌酵素フィルタ PSO1-VF	32,000	34,000
2102	3-2021-01	卓上型脱臭ブース MT-01	78,500	82,500
2102	3-2021-11	交換用繊維活性炭フィルター	21,000	23,000
2102	3-1152-11	卓上型クリーンフードZ-TT900AD	162,000	170,000
2102	3-1152-12	卓上型クリーンフードZ-TT1200AD	168,000	177,000
2102	3-1152-13	卓上型クリーンフードZ-TT1500AD	177,000	186,000
2102	1-7615-21	アクリルクリーンフードAA1-AD	56,000	59,000
2102	2-8103-31	CR用防塵ブース TDC-80SAD	66,000	70,000
2102	2-8103-32	CR用防塵ブース TDC-80SEZ	105,000	110,000
2103	3-6788-01	折りたたみ簡易クリーンブース CB700	58,000	62,000
2103	3-6788-02	折りたたみ簡易クリーンブースCB1000	96,000	102,000
2103	3-4050-11	クリーンブースPC-100SAD	90,000	95,000
2103	3-4050-02	クリーンブース PC-EZHEPA	129,000	136,000
2106	3-1445-01	クリーンブース 7-151520	240,000	270,000
2106	3-1445-02	クリーンブース 7-152020	277,000	312,000
2106	3-1445-03	クリーンブース 7-152520	314,000	360,000
2106	3-1445-04	クリーンブース 7-202020	312,000	359,000
2106	3-1445-05	クリーンブース 7-202520	394,000	453,000
2106	3-1445-06	クリーンブース 7-203020	455,000	531,000
2106	3-1445-07	クリーンブース 7-252520	470,000	549,000
2106	3-1445-08	クリーンブース 7-253020	540,000	633,000
2106	3-1445-09	クリーンブース 7-253520	700,000	804,000
2106	3-1445-10	クリーンブース 7-303020	700,000	807,000
2106	3-1445-11	クリーンブース 7-303520	800,000	924,000
2106	3-1445-12	クリーンブース 7-353520	900,000	1,050,000
2106	3-1445-01	クリーンブース 7-151522	256,000	287,000
2106	3-1446-02	クリーンブース 7-152022	297,000	342,000
2106	3-1446-03	クリーンブース 7-152522	353,000	407,000
2106	3-1446-04	クリーンブース 7-202022	352,000	405,000
2106	3-1446-05	クリーンブース 7-202522	426,000	496,000
2106	3-1446-06	クリーンブース 7-203022	500,000	575,000
2106	3-1446-07	クリーンブース 7-252522	510,000	594,000
2106	3-1446-08	クリーンブース 7-253022	670,000	769,000
2106	3-1446-09	クリーンブース 7-253522	750,000	865,000
2106	3-1446-10	クリーンブース 7-303022	750,000	870,000
2106	3-1446-11	クリーンブース 7-303522	860,000	1,000,000
2106	3-1446-12	クリーンブース 7-353522	980,000	1,130,000
2106	3-1447-01	クリーンブース 7-151524	273,000	309,000
2106	3-1447-02	クリーンブース 7-152024	317,000	366,000
2106	3-1447-03	クリーンブース 7-152524	377,000	434,000
2106	3-1447-04	クリーンブース 7-202024	376,000	433,000
2106	3-1447-05	クリーンブース 7-202524	455,000	531,000
2106	3-1447-06	クリーンブース 7-203024	530,000	629,000
2106	3-1447-07	クリーンブース 7-252524	550,000	647,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2106	3-1447-08	クリーンブース 7-253024	710,000	819,000
2106	3-1447-09	クリーンブース 7-253524	800,000	928,000
2106	3-1447-10	クリーンブース 7-303024	870,000	1,000,000
2106	3-1447-11	クリーンブース 7-303524	920,000	1,070,000
2106	3-1447-12	クリーンブース 7-353524	1,050,000	1,220,000
2106	3-1442-01	クリーンブース 6-151520	264,000	296,000
2106	3-1442-02	クリーンブース 6-152020	302,000	338,000
2106	3-1442-03	クリーンブース 6-152520	339,000	386,000
2106	3-1442-04	クリーンブース 6-202020	337,000	384,000
2106	3-1442-05	クリーンブース 6-202520	500,000	556,000
2106	3-1442-06	クリーンブース 6-203020	560,000	633,000
2106	3-1442-07	クリーンブース 6-252520	580,000	652,000
2106	3-1442-08	クリーンブース 6-253020	640,000	735,000
2106	3-1442-09	クリーンブース 6-253520	810,000	916,000
2106	3-1442-10	クリーンブース 6-303020	810,000	919,000
2106	3-1442-11	クリーンブース 6-303520	910,000	1,040,000
2106	3-1442-12	クリーンブース 6-353520	1,110,000	1,250,000
2106	3-1443-01	クリーンブース 6-151522	281,000	312,000
2106	3-1443-02	クリーンブース 6-152022	322,000	368,000
2106	3-1443-03	クリーンブース 6-152522	456,000	509,000
2106	3-1443-04	クリーンブース 6-202022	454,000	507,000
2106	3-1443-05	クリーンブース 6-202522	530,000	598,000
2106	3-1443-06	クリーンブース 6-203022	600,000	678,000
2106	3-1443-07	クリーンブース 6-252522	620,000	696,000
2106	3-1443-08	クリーンブース 6-253022	770,000	871,000
2106	3-1443-09	クリーンブース 6-253522	860,000	977,000
2106	3-1443-10	クリーンブース 6-303022	860,000	982,000
2106	3-1443-11	クリーンブース 6-303522	1,060,000	1,200,000
2106	3-1443-12	クリーンブース 6-353522	1,180,000	1,330,000
2106	3-1444-01	クリーンブース 6-151524	298,000	334,000
2106	3-1444-02	クリーンブース 6-152024	342,000	392,000
2106	3-1444-03	クリーンブース 6-152524	480,000	537,000
2106	3-1444-04	クリーンブース 6-202024	478,000	535,000
2106	3-1444-05	クリーンブース 6-202524	560,000	633,000
2106	3-1444-06	クリーンブース 6-203024	640,000	732,000
2106	3-1444-07	クリーンブース 6-252524	650,000	750,000
2106	3-1444-08	クリーンブース 6-253024	810,000	921,000
2106	3-1444-09	クリーンブース 6-253524	910,000	1,040,000
2106	3-1444-10	クリーンブース 6-303024	980,000	1,120,000
2106	3-1444-11	クリーンブース 6-303524	1,130,000	1,270,000
2106	3-1444-12	クリーンブース 6-353524	1,250,000	1,420,000
2106	3-1439-01	クリーンブース 5-151520	470,000	501,000
2106	3-1439-02	クリーンブース 5-152020	510,000	544,000
2106	3-1439-03	クリーンブース 5-152520	670,000	715,000
2106	3-1439-04	クリーンブース 5-202020	670,000	713,000
2106	3-1439-05	クリーンブース 5-202520	830,000	884,000
2106	3-1439-06	クリーンブース 5-203020	1,010,000	1,085,000
2106	3-1439-07	クリーンブース 5-252520	1,130,000	1,201,000
2106	3-1439-08	クリーンブース 5-253020	1,350,000	1,444,000
2106	3-1439-09	クリーンブース 5-253520	1,520,000	1,625,000
2106	3-1439-10	クリーンブース 5-303020	1,520,000	1,628,000
2106	3-1439-11	クリーンブース 5-303520	1,810,000	1,930,000
2106	3-1439-12	クリーンブース 5-353520	2,090,000	2,228,000
2106	3-1440-01	クリーンブース 5-151522	470,000	499,000
2106	3-1440-02	クリーンブース 5-152022	660,000	696,000
2106	3-1440-03	クリーンブース 5-152522	790,000	838,000
2106	3-1440-04	クリーンブース 5-202522	980,000	1,050,000
2106	3-1440-05	クリーンブース 5-203022	1,150,000	1,227,000
2106	3-1440-06	クリーンブース 5-252522	1,170,000	1,245,000
2106	3-1440-07	クリーンブース 5-253022	1,480,000	1,580,000
2106	3-1440-08	クリーンブース 5-253522	1,670,000	1,790,000
2106	3-1440-09	クリーンブース 5-303022	1,680,000	1,794,000
2106	3-1440-10	クリーンブース 5-303522	1,980,000	2,120,000
2106	3-1440-11	クリーンブース 5-353522	2,250,000	2,400,000
2106	3-1441-01	クリーンブース 5-151524	510,000	540,000
2106	3-1441-02	クリーンブース 5-152024	680,000	720,000
2106	3-1441-03	クリーンブース 5-152524	810,000	866,000
2106	3-1441-04	クリーンブース 5-202524	1,010,000	1,080,000
2106	3-1441-05	クリーンブース 5-203024	1,350,000	1,440,000
2106	3-1441-06	クリーンブース 5-252524	1,360,000	1,460,000
2106	3-1441-07	クリーンブース 5-253024	1,520,000	1,630,000
2106	3-1441-08	クリーンブース 5-253524	1,830,000	1,960,000
2106	3-1441-09	クリーンブース 5-303024	1,890,000	2,030,000
2106	3-1441-10	クリーンブース 5-303524	2,140,000	2,290,000
2106	3-1441-11	クリーンブース 5-353524	2,450,000	2,630,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2107	3-1663-01	クリーンブースEGAEG-0909AD	211,000	240,000
2107	3-1663-02	クリーンブースEGAEG-1212AD	243,000	265,000
2107	3-1663-03	クリーンブースEGAEG-1515AD	261,000	290,000
2107	1-1040-21	クリーンブースKCB-1520AD	220,000	231,000
2107	1-1040-22	クリーンブースKCB-1520BAD	229,000	240,000
2107	1-1041-01	パイプ式ブース KB-1520	125,000	132,000
2107	1-1041-02	パイプ式ブース KB-1520B	134,000	141,000
2108	2-7983-01	スクリーン TDR15×165	57,200	60,000
2108	2-7983-02	スクリーン TDR15×180	61,900	65,000
2108	2-7983-03	スクリーン TDR18×165	71,700	75,000
2108	2-7983-04	スクリーン TDR18×180	74,800	78,500
2108	2-7983-05	スクリーン TDR15×165	72,600	76,300
2108	2-7983-06	スクリーン TDR15×180	78,600	82,500
2108	2-7984-01	スクリーン SDF15×165	65,200	68,500
2108	2-7984-02	スクリーン SDF15×180	70,500	74,000
2108	2-7984-03	スクリーン SDF18×165	81,900	86,000
2108	2-7984-04	スクリーン SDF18×180	85,300	90,000
2108	2-7984-05	スクリーン SDF15×165	82,900	87,000
2108	2-7984-06	スクリーン SDF15×180	89,900	94,500
2109	3-1425-01	ピュアスペース・05 PSV-AD	95,000	100,000
2109	3-1425-02	ピュアスペース05 PSV-AD(R無)	93,000	98,000
2109	3-1425-11	交換用HEPAフィルタ PSV-05AD	35,000	37,000
2109	1-7884-12	交換用プレフィルタ PSVX-PF	800	900
2109	3-1426-01	ピュアスペース・10 PSX-AD	125,000	132,000
2109	3-1426-02	ピュアスペース10 PSX-AD(R無)	123,000	130,000
2109	3-1426-11	交換用HEPAフィルタ PSX-10AD	50,000	53,000
2110	3-1423-01	ピュアスペース・01 PS01-AD	29,500	32,000
2110	3-1423-11	HEPAフィルタ PS01-1AD	9,000	10,000
2110	1-7883-12	交換用プレフィルタ PS01-PF	800	900
2110	3-1424-01	ピュアスペース・01S PS01S-AD	40,000	42,000
2110	3-1423-11	HEPAフィルタ PS01-1AD	9,000	10,000
2110	3-1424-12	プレフィルタ PS01S-PF	800	900
2110	3-6807-01	ピュアスペースmini PSM-AM	24,500	26,000
2110	3-6807-11	交換用HEPAフィルタ PSM-MH	9,000	9,500
2110	3-6807-12	交換用プレフィルタ PSM-PF	550	600
2110	3-2009-11	ピュアスペース・01 PS01-ION	110,000	118,000
2110	3-2009-02	ピュアスペース01 PURE-NIZER	85,000	90,000
2112	1-9078-11	アンビエントモニタ SEM-1100	110,000	128,000
2112	1-9078-21	アナログ出力ユニットSEM1100EXA	20,000	21,000
2112	1-9078-22	据置スタンド SEM-ST	3,500	4,000
2115	1-045-11	デシケータ-BG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
2115	1-045-11	デシケータ-BG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
2116	6-8357-43	無塵衣ロッカー APU-150	316,000	330,000
2116	6-8357-44	無塵衣ロッカー APU-150N-01	317,000	332,000
2117	9-5702-31	クリーンハンガーラックACHLN	339,000	356,000
2117	1-9037-21	クリーンハンガーラックACHLN-SUS	393,000	413,000
2117	1-6103-01	ステンレスハンガー 10本入	9,500	10,000
2117	3-1500-01	クリーンウェア保管庫 CWS-09	106,000	112,000
2117	3-1500-02	クリーンウェア保管庫 CWS-12	115,000	121,000
2117	3-1500-03	クリーンウェア保管庫 CWS-15	131,000	138,000
2117	3-1501-11	クリーンウェア保管庫 CWS-09PS	144,000	152,000
2117	3-1501-12	クリーンウェア保管庫 CWS-12PS	153,000	161,000
2117	3-1501-13	クリーンウェア保管庫 CWS-15PS	197,000	207,000
2117	1-4712-11	クリーンカバーシェルフCC-09FAD	123,000	130,000
2117	1-4712-12	クリーンカバーシェルフCC-12FAD	138,000	145,000
2117	1-4712-13	クリーンカバーシェルフCC-15FAD	178,000	187,000
2118	3-1376-11	クリーンUVロッカー AWG-H2	320,000	336,000
2118	2-634-01	ハンガーラックSHRF1800-600	47,500	50,000
2118	2-634-02	ハンガーラックSHRF1800-1200	52,500	55,000
2118	2-634-03	ハンガーラックSHRF2000-600	49,500	52,000
2118	2-634-04	ハンガーラックSHRF2000-1200	54,500	57,000
2118	9-5720-02	ステンレスハンガーラック SHL-06	45,000	48,000
2118	9-5720-01	ステンレスハンガーラック SHL	51,000	54,000
2118	9-5720-03	ステンレスハンガーラック SHL-12W	69,000	73,000
2118	1-6103-01	ステンレスハンガー 10本入	9,500	10,000
2118	1-6103-02	タグ付きステンレスハンガー10本入り	11,500	12,000
2119	3-6787-01	斜め掛けハンガーラック ALR-06	36,000	38,000
2119	3-6787-02	斜め掛けハンガーラック ALR-12	41,000	44,000
2119	3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,000	5,300
2119	3-2000-11	ステンレスハンガー用 フック 6個入	600	700
2119	9-5703-01	ステンレスロッカー SW-450	120,000	126,000
2119	9-5703-02	ステンレスロッカー SW-900	210,000	220,000
2120	1-5977-01	集塵式除電ガンブロー装置 SJG-WB	325,000	350,000
2120	1-1588-01	クリーンルーム用集塵機 KDC-CO3A	180,000	205,000
2120	1-5928-12	吸煙・脱臭装置 硬質ダクト	5,500	5,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2120	1-5928-13	吸煙・脱臭装置 ダクトバンド	570	700
2121	1-1932-01	クリーンエア供給装置 KSC-CA3	125,000	162,000
2121	1-1932-13	ガスフィルタ KSC-CA3-UFP	2,900	4,100
2121	1-5975-01	集塵式除電エアガンブース SJE-BT	125,000	130,000
2122	1-1874-01	ワークベンチ PAB-900AS	58,880	62,000
2122	1-1874-02	ワークベンチ PAB-1200AS	73,600	78,000
2122	1-1874-03	ワークベンチ PAB-1500AS	85,600	90,000
2123	1-3265-01	クリーンルーム用作業台YCT906AS	52,960	56,000
2123	1-3265-02	クリーンルーム用作業台YCT126AS	56,800	60,000
2123	1-3265-03	クリーンルーム用作業台YCT156AS	68,400	72,000
2123	1-3265-04	クリーンルーム用作業台YCT186AS	72,000	76,000
2123	1-3266-01	クリーンルーム用作業台YCT907AS	60,000	63,000
2123	1-3266-02	クリーンルーム用作業台YCT127AS	79,200	83,000
2123	1-3266-03	クリーンルーム用作業台YCT157AS	84,000	89,000
2123	1-3266-04	クリーンルーム用作業台YCT187AS	104,000	110,000
2123	1-3265-11	専用キャスターナイロンウレタン	8,640	9,000
2123	1-3265-12	専用キャスター帯電防止ウレタン	12,800	13,500
2124	1-9406-01	SUSウォーキングベンチ SUSWB-1	32,800	34,000
2124	9-4039-03	ニューラベンチクリーンタイプBW-CR	49,900	52,400
2124	1-6636-01	クリーンルームコンビニワゴンWC-3-P	24,900	24,500
2124	1-6636-02	クリーンルームコンビニワゴンWC-4-P	28,300	28,000
2124	1-6636-03	クリーンルームコンビニワゴンWCP-3P	38,900	38,500
2124	1-6636-04	クリーンルームコンビニワゴンWCP-4P	42,300	42,000
2124	9-5039-01	ステンレスパンチングワゴン500P	25,300	26,500
2124	9-5040-01	ステンレスパンチングワゴン550P	30,800	32,500
2124	1-9105-01	ステンレスパンチングワゴン 500PS	27,300	28,600
2124	1-9105-02	ステンレスパンチングワゴン 550PS	32,800	34,500
2125	1-6497-01	ステンレス導電ワゴン SD-2FM	41,400	44,000
2125	1-6497-02	ステンレス導電ワゴン SD-2FL	59,400	63,000
2125	1-6497-03	ステンレス導電ワゴン SD-2UM	53,000	56,000
2125	1-6497-04	ステンレス導電ワゴン SD-2UL	71,100	75,000
2125	2-7977-01	ステンレスパンチング導電ワゴンSD2PS	34,000	36,000
2125	2-7977-02	ステンレスパンチング導電ワゴンSD2PM	51,000	54,000
2125	2-7977-03	ステンレスパンチング導電ワゴンSD2PL	69,000	73,000
2125	1-5938-01	サイレント導電ステンレスワゴンSDW-1	35,000	36,800
2125	9-5043-01	ステンレスパンチングワゴンSS-2P	41,800	44,000
2125	9-5043-02	ステンレスパンチングワゴンSS-3P	50,600	53,000
2125	9-5042-01	ステンレスパンチングワゴンUH-2P	47,300	49,800
2125	9-5042-02	ステンレスパンチングワゴンUH-3P	55,000	57,800
2126	7-079-01	クリーンキャリア SUS-2P	49,200	52,000
2126	7-079-02	クリーンキャリア SUS-3P	55,500	58,000
2126	1-3277-01	防振ステンレスワゴン 平板	176,000	225,000
2126	1-3277-02	防振ステンレスワゴン パンチング	192,000	235,000
2128	1-7665-01	クリーンルームファイルワゴンKWS-2F	71,900	78,000
2128	1-3263-01	パソコン用ラック PCワゴン(PCW)	35,600	37,500
2128	1-3263-02	パソコン用ラックPCワゴン(PCW-D)	36,800	38,800
2128	1-3263-03	パソコン用ラックPCスタンド	60,000	63,000
2128	1-3263-04	パソコン用ラックPCラック PC-KNO	104,000	109,800
2129	1-9424-01	パソコンカート YMD171115-03	98,000	103,000
2129	2-8061-01	クリーンルーム用パソコンラックMS-06	145,000	155,000
2129	3-5618-11	ステンレス台車 MK-602	65,000	69,000
2129	3-5618-12	ステンレス台車 MK-902	74,500	79,000
2129	3-5618-13	ステンレス台車 MK-1202	117,500	123,500
2130	1-403-01	オールステンレス台車0SFD-064AS	97,600	103,000
2130	1-403-02	オールステンレス台車0SFD-074AS	110,400	116,000
2130	1-403-03	オールステンレス台車0SFD-096AS	120,000	126,000
2130	1-403-04	オールステンレス台車0SFD-126AS	132,480	140,000
2130	1-3261-01	ステンレス台車 H2SFD-064AS	108,000	114,000
2130	1-3261-02	ステンレス台車 H2SFD-074AS	118,000	124,000
2130	1-3261-03	ステンレス台車 H2SFD-096AS	128,000	135,000
2130	1-3261-04	ステンレス台車 H2SFD-126AS	138,000	145,000
2130	1-7661-01	帯電防止ガス置換キャリングケースASPH	37,800	40,000
2130	1-7661-02	帯電防止ガス置換キャリングケースASPL	37,800	40,000
2131	7-172-06	キャリングボックス 1型	8,600	9,000
2131	7-172-07	キャリングボックス 2型	10,700	11,500
2131	7-172-08	キャリングボックス 3型	18,200	19,500
2131	7-172-32	キャリングボックス1K型	14,000	14,800
2131	7-172-33	キャリングボックス2K型	19,200	20,200
2131	1-3262-01	クリーンルーム用踏み台1段式 小	40,000	45,000
2131	1-3262-02	クリーンルーム用踏み台1段式 中	60,000	63,000
2131	1-3262-03	クリーンルーム用踏み台2段式	100,000	105,000
2132	2-671-01	カラフルラウンドチェアLRC-BK	26,000	27,000
2132	2-671-02	カラフルラウンドチェアLRC-P	26,000	27,000
2132	2-671-03	カラフルラウンドチェアLRC-B	26,000	27,000
2132	2-671-04	カラフルラウンドチェアLRC-O	26,000	27,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2132	2-672-01	カラフルラウンドチェアLRC-BKR	29,000	30,000
2132	2-672-02	カラフルラウンドチェアLRC-PR	29,000	30,000
2132	2-672-03	カラフルラウンドチェアLRC-BR	29,000	30,000
2132	2-672-04	カラフルラウンドチェアLRC-OR	29,000	30,000
2132	2-666-01	カラフルスタンダードチェアLSC-BK	35,000	36,000
2132	2-666-03	カラフルスタンダードチェアLSC-B	35,000	36,000
2132	2-666-04	カラフルスタンダードチェアLSC-O	35,000	36,000
2132	2-666-05	カラフルスタンダードチェアLSC-W	35,000	36,000
2132	2-670-01	カラフルスタンダードチェアLSC-BKR	38,000	39,000
2132	2-670-02	カラフルスタンダードチェアLSC-PR	38,000	39,000
2132	2-670-03	カラフルスタンダードチェアLSC-BR	38,000	39,000
2132	2-670-04	カラフルスタンダードチェアLSC-OR	38,000	39,000
2132	2-670-05	カラフルスタンダードチェアLSC-WR	38,000	39,000
2133	9-5701-01	クリーンルームチェア CRC-83	29,500	30,500
2133	9-5701-02	クリーンルームチェア CRC-84	31,500	32,500
2133	6-6938-03	クリーンチェア SK-88	37,500	38,500
2133	6-6938-01	クリーンチェア SK-825	40,000	41,000
2133	6-6938-02	クリーンチェア SK-827	44,500	45,500
2157	3-7095-01	クリーンルームポーチPB-001ホワイト	1,200	980
2157	3-7095-02	クリーンルームポーチPB-001ブルー	1,200	980
2164	6-906-01	クリーンノールスーパービュアル 50双入	9,200	9,800
2164	6-906-02	クリーンノールスーパービュアル M 50双入	9,200	9,800
2164	6-906-03	クリーンノールスーパービュアル S 50双入	9,200	9,800
2164	6-906-31	スーパービュアル ラテックスL 500双入	85,500	89,800
2164	6-906-32	スーパービュアル ラテックスM 500双入	85,500	89,800
2164	6-906-33	スーパービュアル ラテックスS 500双入	85,500	89,800
2164	6-906-11	クリーンノール手袋エコノタイプL500入	66,000	72,000
2164	6-906-12	クリーンノール手袋エコノタイプM500入	66,000	72,000
2164	6-906-13	クリーンノール手袋エコノタイプS500入	66,000	72,000
2164	6-906-21	クリーンノールラテックス手袋パウダー無L	7,300	8,000
2164	6-906-22	クリーンノールラテックス手袋パウダー無M	7,300	8,000
2164	6-906-23	クリーンノールラテックス手袋パウダー無S	7,300	8,000
2164	6-906-41	クリーンノール ラテックスパウダー無 L	68,500	75,000
2164	6-906-42	クリーンノール ラテックスパウダー無 M	68,500	75,000
2164	6-906-43	クリーンノール ラテックスパウダー無 S	68,500	75,000
2167	6-912-01	手袋ホルダー 壁掛 A型	2,700	3,300
2171	7-416-01	無塵手袋 4096 LL 10双	4,750	5,100
2171	7-416-02	無塵手袋 4096 L 10双	4,750	5,100
2171	7-416-03	無塵手袋 4096 M 10双	4,750	5,100
2171	7-416-04	無塵手袋 4096 S 10双入	4,750	5,100
2171	7-416-05	無塵手袋 4096ロング LL 10双入	6,050	6,500
2171	7-416-06	無塵手袋 4096ロング L 10双入	6,050	6,500
2171	7-416-07	無塵手袋 4096ロング M 10双入	6,050	6,500
2171	7-416-08	無塵手袋 4096ロング S 10双入	6,050	6,500
2171	7-2010-01	CIC無塵手袋4096L LL 10双入	6,600	7,000
2171	7-2010-02	CIC無塵手袋4096L L 10双入	6,600	7,000
2171	7-2010-03	CIC無塵手袋4096L M 10双入	6,600	7,000
2171	9-5305-01	無塵手袋 3096 S 10双	5,800	6,200
2171	9-5305-02	無塵手袋 3096 M 10双	5,800	6,200
2171	9-5305-03	無塵手袋 3096 L 10双	5,800	6,200
2171	9-5305-04	無塵手袋 3096 LL 10双	5,800	6,200
2181	1-7952-01	インナー手袋MX311EX-CP 10双	2,200	2,300
2181	3-5498-01	インナー手袋 MX385-CP M	2,300	2,500
2181	3-5498-02	インナー手袋 MX385-CP L	2,300	2,500
2181	3-5499-01	インナー手袋 MX-386-CP M	2,500	2,700
2181	3-5499-02	インナー手袋 MX-386-CP L	2,500	2,700
2181	3-5500-01	インナー手袋 MX388-CP M	2,100	2,300
2181	3-5500-02	インナー手袋 MX388-CP L	2,100	2,300
2186	7-430-01	アルファワイパー ケース L	23,600	25,000
2186	7-430-02	アルファワイパー ケース M	18,200	19,000
2189	7-086-03	ベータワイブ TX2009 100入	4,800	5,400
2191	9-4031-02	ベンコットケース 小 M-1用	8,600	9,300
2191	9-4031-01	ベンコットケース 大 M-3用	10,500	11,300
2192	1-7694-01	滅菌ワイパー TX3210 100枚入	15,100	15,000
2193	7-653-02	コットンシーガル R-50	17,000	18,000
2193	7-653-11	コットンシーガル 200×200	15,000	16,000
2196	3-6488-03	クリーンフォームスティック TX752B	13,400	16,000
2196	3-6489-02	サンプリングスワブ TX762	4,120	4,500
2199	2-791-01	スティック・綿棒用ケースCC-85	4,500	4,800
2199	2-791-02	スティック・綿棒用ケースCC-170	5,600	6,000
2201	7-432-01	エレップクリーナー ケース L	7,500	8,000
2201	7-432-02	エレップクリーナー ケース M	5,900	6,300
2205	2-9702-01	衣類用ダストクリナー-KHR-A01	139,000	173,000
2205	2-9702-11	壁掛ユニット KHR-A01-KOP	9,000	10,500
2205	2-9702-12	バックフルタ KHR-A01-BF	3,800	4,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2205	2-9702-13	活性炭シートセットKHR-A01-UFP	2,900	3,300
2205	2-9669-01	ポータブルエアージャワー-KAS-PO4	298,000	350,000
2205	2-9669-02	ポータブルエアージャワー-KAS-PO8	335,000	390,000
2205	2-9669-05	ポータブルエアージャワー-KAS-IP08	450,000	470,000
2205	2-9669-06	ポータブルエアージャワー-KAS-P13	590,000	615,000
2205	2-9669-07	ポータブルエアージャワー-KAS-P13S	650,000	678,000
2207	7-082-11	クリーンルーム専用クリーナー フィルター	30,000	35,000
2209	3-6573-11	クリーンフラットモップ 交換用モップ	2,800	3,200
2225	2-9985-11	ESDマウス CF-212-1	6,300	6,900
2225	2-9984-11	ESDキーボード CF-213-1	12,500	13,700
2230	7-2161-01	SCC バランスディッシュ BD-1	3,600	3,700
2230	7-2161-02	SCC バランスディッシュ BD-2	3,800	4,000
2230	7-2161-03	SCC バランスディッシュ BD-3	4,600	4,900
2244	3-6130-01	ヒールストラップ DH-004	2,700	2,500
2246	1-7688-01	アースプレート PD-101	15,000	16,000
2246	1-9056-01	壁掛用プレート PD-101-H	4,000	4,500
2249	7-651-01	制電腕カバーAO200	1,900	2,200
2250	7-651-02	制電エプロンAO210	3,800	4,900
2253	9-5009-01	帯電防止マット パンライトEL	75,400	82,000
2254	9-4027-01	非常電フィルム 0.05t	23,000	25,000
2254	9-4027-02	非常電フィルム 0.1t	23,000	25,000
2255	2-1132-01	アルロン 静電防止0.1	19,600	20,500
2255	2-1132-02	アルロン 静電防止0.2	38,500	39,500
2255	2-1133-01	アルロン 静電防災10-9 1.5仕様	74,000	75,500
2255	2-1133-02	アルロン 静電防災10-9 1.4仕様	124,000	127,000
2255	2-1134-01	アルロン 静電防災10-9遮光	86,000	88,000
2258	2-2680-01	静電気シールディングバッグ 4×6	3,480	4,800
2258	2-2680-02	静電気シールディングバッグ 10×12	11,000	16,000
2258	2-2680-03	静電気シールディングバッグ 12×18	17,040	24,000
2258	2-2680-04	静電気シールディングバッグ 8×12	8,520	6,270
2258	2-2680-05	静電袋SCS2000防湿バッグ11×15	13,400	22,000
2260	7-136-01	静電気シールディングバッグ102×152	11,300	12,400
2260	7-136-02	静電気シールディングバッグ127×254	14,100	15,400
2260	7-136-03	静電気シールディングバッグ152×254	22,500	24,800
2260	7-136-04	静電気シールディングバッグ203×305	31,700	34,800
2260	7-136-05	静電気シールディングバッグ254×356	42,100	46,200
2260	7-136-06	静電気シールディングバッグ305×457	63,100	69,500
2260	7-136-07	静電気シールディングバッグ406×610	106,100	116,000
2261	1-9408-21	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)1N	4,400	4,600
2261	1-9408-22	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)2N	7,350	7,600
2261	1-9408-23	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)3N	6,270	6,600
2261	1-9408-24	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)4N	8,000	8,400
2261	1-9408-25	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)5N	4,050	4,300
2267	3-1569-01	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-1	8,700	9,400
2267	3-1569-02	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-2	16,800	18,200
2267	3-1569-03	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-3	24,500	26,800
2269	2-8252-01	コーナー用静電気除去ブラシ 大	2,700	2,980
2269	2-8252-02	コーナー用静電気除去ブラシ 小 長柄	2,500	2,800
2269	2-8252-03	コーナー用静電気除去ブラシ 小 短柄	2,200	2,450
2269	9-4040-01	静電気除去ブラシ ラビット	3,500	3,850
2269	9-4040-04	静電気除去ブラシ 120	4,100	4,550
2269	9-4040-02	静電気除去ブラシ 145	5,300	5,850
2269	9-4040-03	静電気除去ブラシ ラージ	16,500	18,200
2270	1-8370-01	クシ型静電気除去ブラシ 330	9,300	10,300
2270	1-8370-02	クシ型静電気除去ブラシ 270	8,500	9,350
2270	1-8370-03	クシ型静電気除去ブラシ 210	7,600	8,400
2270	1-8370-04	クシ型静電気除去ブラシ 160	4,600	5,100
2270	1-8370-05	クシ型静電気除去ブラシ 120	3,700	4,100
2272	7-434-01	ガス置換デシケター CR型	56,000	59,000
2272	7-434-03	ガス置換デシケター CR2H型	93,000	98,000
2273	3-6324-01	ESDバスケット 265ST0112	7,690	8,000
2274	1-8180-01	導電チェア TSW-EH6	51,600	54,900
2274	1-8180-03	導電チェア TSS-EH15R	54,700	57,900
2274	1-8180-04	導電チェア TSS-EH16R	61,400	65,000
2274	1-7525-01	導電チェアTD-EH2L ブラック	31,000	34,800
2274	1-7525-02	導電チェアTD-EH2Lダークブラウン	31,000	34,800
2274	1-7529-01	導電チェアTD-EH25L ブラック	43,700	48,500
2274	1-7529-02	導電チェアTD-EH25Lダークブラウン	43,700	48,500
2321	8-5352-01	ガス検知管 アクリル酸メチル 211U	3,000	3,300
2321	8-5352-02	ガス検知管 アクリロニトリル 128SA	2,000	2,200
2321	8-5354-46	ガス検知管 128SB アクリロニトリル	2,000	2,200
2321	8-5352-04	ガス検知管 アクリロニトリル 128SC	2,000	2,200
2321	8-5352-05	ガス検知管 アクリロニトリル 128SD	2,000	2,200
2321	8-5352-06	ガス検知管 アクロレイン 136	2,000	2,200
2321	8-5352-07	ガス検知管 アセチレン 101S	2,000	2,200

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2321	8-5352-08	ガス検知管 アセチレン 1	2,000	3,000
2321	8-5352-09	ガス検知管 アセチレンエチレン 280S	3,000	5,000
2321	8-5352-10	ガス検知管 アセトアルデヒド 133A	2,000	2,200
2321	8-5352-11	ガス検知管 アセトアルデヒド 133SB	2,000	2,200
2321	8-5352-12	ガス検知管 アセトン 102SA	2,000	2,200
2321	8-5352-13	ガス検知管 アセトン 102SC	2,000	2,200
2321	8-5352-14	ガス検知管 アセトン 102SD	2,000	2,200
2321	8-5352-15	ガス検知管 アニリン 181S	2,000	2,200
2321	8-5352-22	ガス検知管 アルシン 140SA	2,000	2,200
2321	8-5352-23	ガス検知管 アンモニア 105SH	2,000	2,200
2321	8-5352-24	ガス検知管 アンモニア 105SA	2,000	2,200
2321	8-5352-25	ガス検知管 アンモニア 105SM	2,000	2,200
2321	8-5352-26	ガス検知管 アンモニア 105SB	2,000	2,200
2321	8-5352-27	ガス検知管 アンモニア 105SC	2,000	2,200
2321	8-5352-28	ガス検知管 アンモニア 105SD	2,000	2,200
2321	8-5354-56	検知管 105SE アンモニア	2,000	2,200
2321	8-5352-29	ガス検知管 ヘキサン 113SB	2,000	2,200
2321	8-5352-30	ガス検知管イソブチルアルコール208U	3,000	3,300
2321	8-5352-31	ガス検知管イソプロピルアルコール150U	3,000	3,300
2321	8-5352-32	ガス検知管イソペンチルアルコール209U	3,000	5,000
2321	8-5352-33	ガス検知管 一酸化炭素 106UH	3,000	3,300
2321	8-5352-34	ガス検知管 一酸化炭素 106SH	2,000	2,200
2321	8-5352-35	ガス検知管 一酸化炭素 106SS	2,000	2,200
2321	8-5352-36	ガス検知管 一酸化炭素 106SA	2,000	2,200
2321	8-5352-37	ガス検知管 一酸化炭素 106B	2,000	2,200
2321	8-5352-38	ガス検知管 一酸化炭素 106C	2,000	2,200
2321	8-5352-39	ガス検知管 一酸化炭素 106G	2,000	2,200
2321	8-5352-40	ガス検知管 一酸化炭素 106SC	2,000	2,200
2321	8-5352-41	ガス検知管 一酸化炭素 6ST	2,000	3,000
2321	8-5352-42	ガス検知管 一酸化炭素 6S	2,000	3,000
2321	8-5352-43	ガス検知管 一酸化炭素 6A	2,000	5,000
2321	8-5352-44	ガス検知管 一酸化炭素 6B	2,000	5,000
2321	8-5352-45	ガス検知管 一酸化炭素 6C	2,000	5,000
2321	8-5352-46	ガス検知管 エタノール 104SA	2,000	2,200
2321	8-5352-47	ガス検知管 エチルエーテル 107SA	2,000	5,000
2321	8-5352-48	ガス検知管 エチルエーテル 107U	3,000	3,300
2321	8-5352-49	ガス検知管 エチルセロソルブ 190U	3,000	3,300
2321	62-0853-99	248U 検知管 ETBE	3,000	3,300
2321	8-5352-50	ガス検知管 エチルベンゼン 179S	2,000	2,200
2321	8-5352-51	ガス検知管 エチルメルカプタン165SA	2,000	2,200
2321	8-5352-52	ガス検知管 エチレン 108SA	2,000	2,200
2321	8-5352-53	ガス検知管 エチレン 8A	2,000	5,000
2321	8-5352-54	ガス検知管 エチレン 8B	2,000	3,000
2321	8-5354-57	検知管 108SC エチレン	2,000	2,200
2321	8-5352-85	ガス検知管 エチレンオキシド 122SA	2,000	2,200
2321	8-5352-87	ガス検知管 エチレンオキシド 122SC	2,000	2,200
2321	8-5354-37	ガス検知管 エチレンオキシド 122SD	2,200	2,500
2321	8-5354-47	ガス検知管 122SM エチレンオキシド	2,000	2,200
2321	8-5354-48	ガス検知管 122SL エチレンオキシド	2,500	2,800
2321	8-5352-55	ガス検知管 エチレングリコール232SA	2,000	2,200
2321	8-5352-56	ガス検知管 エチレングリコール232SB	2,000	2,200
2321	8-5352-57	ガス検知管 エピクロロヒドリン 192S	2,000	2,200
2321	8-5352-58	ガス検知管 塩化水素 173SA	2,000	2,200
2321	8-5352-59	ガス検知管 塩化水素 173SB	2,000	2,200
2321	8-5352-60	ガス検知管 塩化ビニル 132SA	2,000	5,000
2321	8-5352-61	ガス検知管 塩化ビニル 132SB	2,000	2,200
2321	8-5352-62	ガス検知管 塩化ビニル 132SC	2,000	2,200
2321	8-5352-63	ガス検知管 塩素 109SA	2,000	2,200
2321	8-5352-64	ガス検知管 塩素 109SB	2,000	2,200
2321	8-5352-65	ガス検知管 塩素 109U	3,000	3,300
2321	8-5352-66	ガス検知管 オゾン 182SA	2,000	2,200
2321	8-5352-67	ガス検知管 オゾン 182SB	2,000	2,200
2321	8-5352-68	ガス検知管 オゾン 182U	3,000	3,300
2321	8-5354-67	検知管 247S 過酸化水素	2,500	2,800
2321	8-5352-69	ガス検知管 ガソリン 110S	2,000	2,200
2322	8-5352-70	ガス検知管 酢酸 216S	2,000	2,200
2322	8-5352-71	ガス検知管 キシレン 143SA	2,000	2,200
2322	8-5352-72	ガス検知管 キシレン 143SB	2,000	2,200
2322	8-5352-73	ガス検知管 クロロピクリン 172S	2,000	2,200
2322	8-5352-74	ガス検知管 クロロブレン 169S	2,000	2,200
2322	8-5352-75	ガス検知管 クロロベンゼン 178SB	2,000	2,200
2322	8-5352-76	ガス検知管 クロロホルム 152S	2,000	2,200
2322	8-5352-77	ガス検知管 酢酸イソブチル 153U	3,000	3,300
2322	8-5352-78	ガス検知管 酢酸エチル 111U	3,000	3,300
2322	8-5352-79	ガス検知管 酢酸イソペンチル 188U	3,000	5,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2322	8-5352-80	ガス検知管 酢酸エチル 111SA	2,000	2,200
2322	8-5352-81	ガス検知管 酢酸ビニル 237S	2,000	2,200
2322	8-5352-82	ガス検知管 酢酸ブチル 138U	3,000	3,300
2322	8-5352-83	ガス検知管 酢酸プロピル 151U	3,000	5,000
2322	8-5352-84	ガス検知管 酢酸ベンチル 210U	3,000	5,000
2322	8-5352-88	ガス検知管 酸化プロピレン 163SA	2,000	2,200
2322	62-0854-01	122SC 検知管 エチレンオキシド	2,000	2,200
2322	62-0854-02	163SD 検知管 酸化プロピレン	2,500	5,000
2322	8-5352-89	ガス検知管 酸素 159SA	2,500	3,500
2322	8-5352-90	ガス検知管 酸素 159SB	2,500	3,500
2322	8-5352-91	ガス検知管 酸素 159SC	2,500	3,500
2322	8-5352-92	ガス検知管 酸素 59 I S	2,500	5,000
2322	8-5352-93	ガス検知管 酸素 59 II S	2,500	5,000
2322	8-5352-94	ガス検知管酸素二酸化炭素分離定量281S	3,000	5,000
2322	8-5352-95	ガス検知管 シアン化水素 112SA	2,000	2,200
2322	8-5352-96	ガス検知管 シアン化水素 112SB	2,000	2,200
2322	8-5354-49	ガス検知管 112SC シアン化水素	2,000	2,200
2322	8-5354-58	検知管 112ST シアン化水素	9,000	10,000
2322	8-5354-16	ガス検知管 ジエチルアミン 222S	2,000	2,200
2322	8-5352-97	ガス検知管 四塩化炭素 147S	2,000	2,200
2322	8-5352-98	ガス検知管 メタノール 119U	3,000	3,300
2322	8-5352-99	ガス検知管 シクロヘキサノール 206U	3,000	3,300
2322	8-5353-01	ガス検知管 シクロヘキサノン 197U	3,000	3,300
2322	8-5353-02	ガス検知管 シクロヘキサン 115S	2,000	2,200
2322	8-5353-03	ガス検知管1. 1ジクロロエタン235SA	2,000	5,000
2322	8-5353-04	ガス検知管1. 2ジクロロエタン230SA	2,000	2,200
2322	8-5353-05	検知管2. 2ジクロロエチルエチル223S	2,000	5,000
2322	8-5354-68	145SA検知管 1. 2ジクロロエチレン	2,200	2,500
2322	62-0854-03	145S 検知管 1・2ジクロロエチレン	2,200	5,000
2322	8-5353-07	ガス検知管1. 3ジクロロプロパン194S	2,000	5,000
2322	62-0854-04	249S 検知管 1・3ジクロロプロパン	2,000	2,200
2322	8-5353-08	ガス検知管O-ジクロロベンゼン214S	2,000	5,000
2322	8-5353-09	ガス検知管P-ジクロロベンゼン215S	2,000	2,500
2322	8-5353-10	ガス検知管 ジクロロメタン 180S	2,000	2,200
2322	8-5353-11	ガス検知管 ジボラン 242S	2,000	2,200
2322	8-5353-12	検知管 NNジメチルアセトアミド229S	2,000	2,200
2322	8-5353-13	検知管 NNジメチルホルムアミド196S	2,000	2,200
2322	8-5353-14	ガス検知管 臭化メチル 157SA	2,000	2,200
2322	8-5353-15	ガス検知管 臭化メチル 157SB	2,000	2,200
2322	8-5354-59	検知管 157SC 臭化メチル	2,000	2,200
2322	8-5354-60	検知管 157SD 臭化メチル	2,200	2,400
2322	62-0854-05	157SH 検知管 臭化メチル	4,000	4,500
2322	8-5353-17	ガス検知管 臭素ガス 114	2,000	2,200
2322	8-5353-18	ガス検知管 硝酸 233S	2,000	2,200
2322	8-5353-19	ガス検知管 シラン 240S	2,200	2,400
2322	8-5353-20	ガス検知管 水銀蒸気 142S	2,200	2,400
2322	8-5353-21	ガス検知管 水蒸気 177SA	2,000	2,200
2322	8-5353-22	ガス検知管 水蒸気 177U	3,000	3,300
2322	62-0854-06	177UW 検知管 水蒸気	3,000	5,000
2322	8-5353-23	ガス検知管 水素 137U	3,000	3,300
2322	8-5353-24	ガス検知管 水素 37	2,000	3,000
2322	8-5353-25	ガス検知管 スチレン 158S	2,000	2,200
2322	8-5354-50	ガス検知管 158SB スチレン	2,000	2,200
2322	8-5353-26	ガス検知管 セレン化水素 167S	2,000	2,200
2322	62-0854-07	126SG 検知管 二酸化炭素 炭酸ガス	2,000	2,200
2322	8-5353-35	ガス検知管 窒素酸化物 175SH	2,000	2,200
2322	8-5353-36	ガス検知管 窒素酸化物 175SA	2,000	2,200
2322	8-5353-37	ガス検知管 窒素酸化物 175U	3,000	3,300
2322	8-5353-38	ガス検知管 窒素酸化物 174A	2,000	2,200
2322	8-5353-39	ガス検知管 窒素酸化物 174B	2,000	2,200
2322	8-5353-40	ガス検知管 テトラエトキシシラン243U	3,000	3,300
2322	8-5354-51	ガス検知管135SGテトラクロロエチレン	2,500	5,000
2322	8-5353-42	検知管 テトラクロロエチレン 135SA	2,000	2,500
2322	8-5353-43	検知管 テトラクロロエチレン 135SB	2,000	2,500
2322	8-5354-61	検知管 135SM テトラクロロエチレン	2,500	5,000
2322	8-5352-12	ガス検知管 アセトン 102SA	2,000	2,200
2322	8-5353-44	ガス検知管 テトラヒドロフラン 162U	3,000	3,300
2322	8-5353-45	ガス検知管 トリエチルアミン 213S	2,000	2,200
2322	8-5353-46	検知管1. 1. 1トリクロロエタン160S	2,000	2,200
2322	8-5353-47	検知管112トリクロロエタン236SA	2,000	2,500
2322	8-5353-49	ガス検知管 トリクロロエチレン134SA	2,000	2,500
2322	8-5353-50	ガス検知管 トリクロロエチレン134SB	2,000	2,500
2322	8-5354-52	ガス検知管134SG トリクロロエチレン	2,500	3,000
2322	8-5353-51	ガス検知管 トルエン 124SH	2,000	2,200
2322	8-5353-52	ガス検知管 トルエン 124SA	2,000	2,200

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2322	8-5353-53	ガス検知管 トルエン 124SB	2,000	2,200
2322	8-5352-16	ガス検知管 二酸化硫黄 103SA	2,000	2,200
2322	8-5352-17	ガス検知管 二酸化硫黄 103SB	2,000	2,200
2322	8-5352-18	ガス検知管 二酸化硫黄 103SF	2,000	2,200
2322	8-5352-19	ガス検知管 二酸化硫黄 103SC	2,000	2,200
2322	8-5352-20	ガス検知管 二酸化硫黄 103SD	2,000	2,200
2322	8-5352-21	ガス検知管 二酸化硫黄 103SE	2,000	2,200
2322	8-5354-55	検知管 103SG 二酸化硫黄	3,000	3,300
2322	8-5353-54	ガス検知管 二酸化塩素 116	2,000	2,200
2322	8-5353-27	ガス検知管 二酸化炭素 126UH	3,000	3,300
2322	8-5353-28	ガス検知管 二酸化炭素 126SH	2,000	2,200
2322	8-5353-29	ガス検知管 二酸化炭素 126SA	2,000	2,200
2322	8-5353-30	ガス検知管 二酸化炭素 126SB	2,000	2,200
2323	8-5353-31	ガス検知管 二酸化炭素 126B	2,000	2,200
2323	8-5353-32	ガス検知管 二酸化炭素 126SF	2,000	2,200
2323	8-5353-33	ガス検知管 炭酸ガス 26S	2,000	3,000
2323	8-5353-34	ガス検知管 炭酸ガス 26ST	2,000	3,000
2323	8-5353-55	ガス検知管 二酸化窒素 117SA	2,000	2,200
2323	8-5353-56	ガス検知管 二酸化窒素 117SB	2,000	2,200
2323	8-5354-40	ガス検知管 二酸化窒素 117SD	2,000	2,200
2323	8-5353-58	ガス検知管 二臭化エチレン 166S	2,000	5,000
2323	8-5353-59	ガス検知管 ニッケルカルボニル 129	2,000	5,000
2323	8-5353-60	ガス検知管 二硫化炭素 141SA	2,000	2,200
2323	8-5353-61	ガス検知管 二硫化炭素 141SB	2,000	2,200
2323	62-0854-11	141SC 検知管 二硫化炭素	2,500	2,800
2323	8-5353-62	ガス検知管 ハイドロカーボン 187S	2,000	2,200
2323	8-5353-63	ガス検知管 ヒドラジン 219S	2,000	2,200
2323	8-5353-64	ガス検知管 フェノール 183U	3,000	3,300
2323	8-5353-65	ガス検知管 ブタジエン 168SA	2,000	2,200
2323	8-5353-66	ガス検知管 ブタジエン 168SB	2,000	5,000
2323	8-5353-67	ガス検知管 ブタジエン 168SC	2,000	2,200
2323	8-5354-69	検知管 168SE 1, 3 ブタジエン	2,200	2,400
2323	8-5353-68	ガス検知管 2-ブタノール 189U	3,000	3,300
2323	8-5353-69	ガス検知管 n-ブタン 221SA	2,000	2,200
2323	8-5353-70	ガス検知管 フッ化水素 156S	2,000	2,200
2323	8-5353-71	ガス検知管 フルフルリアルコール238S	2,000	5,000
2323	8-5353-72	ガス検知管 プロパン 125SA	2,000	2,200
2323	8-5353-73	ガス検知管 プロパン 25I	2,000	3,000
2323	8-5353-74	ガス検知管 プロピレン 185S	2,000	2,500
2323	8-5353-75	ガス検知管 ヘキサン 113SA	2,000	2,200
2323	8-5352-29	ガス検知管 ヘキサン 113SB	2,000	2,200
2324	8-5353-76	ガス検知管 ヘキサン 113SC	2,000	2,200
2324	8-5354-62	検知管 118SB ベンゼン	2,000	2,200
2324	8-5353-78	ガス検知管 ベンゼン 118SC	2,000	2,200
2324	8-5354-42	ガス検知管 ベンゼン 118SD	2,000	2,200
2324	8-5354-43	ガス検知管 ベンゼン 118SE	2,000	2,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2324	8-5353-79	ガス検知管 ホスゲン 146S	2,000	2,200
2324	8-5353-80	ガス検知管 ホルムアルデヒド 171SA	2,000	2,200
2324	8-5353-81	ガス検知管 ホルムアルデヒド 171SB	2,000	2,200
2324	8-5353-82	ガス検知管 ホルムアルデヒド 171SC	2,000	2,200
2324	8-5353-83	ガス検知管 メタクリル酸メチル 184S	3,000	3,300
2324	8-5353-84	ガス検知管 メタノール 119SA	2,000	2,200
2324	8-5352-98	ガス検知管 メタノール 119U	3,000	3,300
2324	8-5353-85	ガス検知管 メチルアミン 227S	2,000	2,200
2324	8-5353-86	ガス検知管メチルイソブチルケトン155U	3,000	3,300
2324	8-5354-70	検知管 245UH MITC	2,000	2,200
2324	8-5354-71	検知管 245UM MITC	3,000	3,300
2324	62-0854-16	245UL 検知管 MITC	3,000	3,300
2324	8-5353-87	ガス検知管 メチルエーテル 123S	2,000	5,000
2324	8-5353-88	ガス検知管メチルエチルケトン139SB	2,000	2,200
2324	8-5353-89	ガス検知管 メチルエチルケトン 139U	3,000	3,300
2324	8-5353-90	199U 検知管メチルシクロヘキサノール	3,000	5,000
2324	8-5353-91	検知管 メチルシクロヘキサノン198U	3,000	5,000
2324	8-5353-92	ガス検知管 メチルスチレン 193S	2,000	2,200
2324	8-5353-93	ガス検知管 メチルメルカプタン164SH	2,000	2,200
2324	8-5353-94	ガス検知管 メチルメルカプタン164SA	2,000	2,200
2324	8-5353-95	ガス検知管 メルカプタン類 130U	3,000	3,300
2324	8-5353-96	検知管 モノエタノールアミン224SA	2,000	2,200
2324	8-5354-63	検知管 176UH ヨウ化メチル	2,000	5,000
2324	62-0854-17	176SC 検知管 ヨウ化メチル	2,000	2,500
2324	8-5353-98	ガス検知管 硫化カルボニル 239S	2,000	2,200
2324	8-5354-44	ガス検知管 硫化水素 120UT	3,000	5,000
2324	8-5353-99	ガス検知管 硫化水素 120UH	3,000	3,300
2324	8-5354-01	ガス検知管 硫化水素 120SH	2,000	2,200
2324	8-5354-02	ガス検知管 硫化水素 120SM	2,000	2,200
2324	8-5354-06	ガス検知管 硫化水素 120SB	2,000	2,200
2324	8-5354-64	検知管 120ST 硫化水素	2,000	2,200
2324	8-5354-04	ガス検知管 硫化水素 120SC	2,000	2,200
2324	8-5354-07	ガス検知管 硫化水素 120SD	2,000	2,200
2324	8-5354-08	ガス検知管 硫化水素 120SE	2,000	2,200
2324	8-5354-03	ガス検知管 硫化水素 120SF	2,000	2,200
2324	8-5354-09	ガス検知管 硫化水素 120U	3,000	3,300
2324	8-5354-10	ガス検知管硫化水素メルカプタン282S	3,000	3,500
2324	8-5354-45	ガス検知管 硫酸ミスト 244U	3,000	3,300
2324	8-5354-11	ガス検知管 リン化水素 121SA	2,000	2,200
2324	8-5354-12	ガス検知管 リン化水素 121SB	2,000	5,000
2324	8-5354-13	ガス検知管 リン化水素 121SC	2,000	2,200
2324	8-5354-14	ガス検知管 リン化水素 121SD	2,000	2,200
2324	8-5354-66	検知管 121SG リン化水素	2,000	5,000
2324	8-5354-15	ガス検知管 ホスフィン 121U	4,000	4,400
2324	8-5354-54	ガス検知管 リン化水素 121SH	2,000	2,200
2324	8-5354-65	検知管 121SS リン化水素	2,500	5,000

 **アズワン株式会社**

□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価 格 改 定 表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
13	0-5726-05	ユーティリティデスク UDS-650	14,000	15,000
13	0-5726-01	ユーティリティデスク UDS-900	15,500	17,000
13	0-5726-02	ユーティリティデスク UDS-1800	25,000	27,000
13	0-5726-03	ユーティリティデスクUDS-650A	20,000	22,000
13	0-5726-04	ユーティリティデスクUDS-900A	29,000	31,000
18	0-5975-01	アルティアA4ケース WB-2	1,040	1,100
18	0-7974-11	アルティア A4ケース WB-3	780	840
18	0-5975-02	アルティア小物ケース WB-8	690	750
18	0-5975-03	アルティア遮光アンプルケース WBS-8	660	710
18	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	580	660
18	3-261-09	ワーキングボックス中仕切 WS-3 5枚	520	600
18	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	540	620
18	0-5976-01	アンプル保護スポンジ(灰色)10枚入	250	330
35	8-4924-21	収納ユニットV930-10S	49,000	51,500
35	8-4924-22	収納ユニットV930-10H	52,000	54,500
35	8-4924-23	収納ユニットV930-10SG	66,000	69,500
35	8-4924-24	収納ユニットV930-10HG	73,500	77,500
35	8-4924-05	収納ユニットV930-10K	37,500	39,500
35	8-4924-06	収納ユニットV930-11S	49,000	51,500
35	8-4924-07	収納ユニットV930-11H	52,000	54,500
35	8-4924-08	収納ユニットV930-11HG	73,500	77,500
35	8-4924-09	収納ユニットV930-21H	83,500	88,000
35	8-4924-10	収納ユニットV930-B1	9,800	10,500
35	8-4924-11	収納ユニットV930-04H	40,000	42,000
35	8-4924-12	収納ユニットV930-05H	44,000	46,500
35	8-4924-13	収納ユニットV930-07A	18,500	19,500
35	8-4924-14	収納ユニットV930-11A	19,000	20,000
35	8-4924-15	収納ユニットV930-17A	20,000	21,000
37	0-6944-21	収納ユニット V945-07S	45,800	48,100
37	3-2138-01	器具戸棚 V945-10H	54,100	56,800
37	3-2138-03	器具戸棚 V945-10TS	72,500	76,100
37	3-2138-05	器具戸棚 V945-10K	40,600	42,600
37	3-2138-08	器具戸棚 V945-11TS	72,500	76,100
37	3-2138-09	器具戸棚 V945-311D	92,400	97,000
37	3-2138-15	ベース V945-B1	10,000	10,500
37	0-5618-11	カテテル収納庫 M945-18HGKT	164,000	173,000
38	8-2060-01	耐薬引違保管庫 N-515G・OW	56,000	59,800
38	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	50,000	54,000
38	0-5396-01	器械戸棚 HP-SG13F1N	105,000	108,000
38	0-5396-02	器械戸棚 HP-SG12F1N	185,000	191,000
38	0-5396-03	器械戸棚 HP-SG11F1N	185,000	191,000
38	0-5223-14	固定金具セット 床用 SFS-UN2個入	2,550	2,600
38	0-5223-15	固定金具セット 壁用 SFS-K 2個入	2,550	2,600
40	3-6494-01	ボールシェルフ S-3F	26,000	27,500
40	3-6494-02	ボールシェルフ S-3Fワゴン	28,000	30,000
40	3-6494-03	ボールシェルフ S-4F	33,000	35,000
40	3-6494-04	ボールシェルフ 403-I	19,800	21,000
43	0-7193-01	M-PEXラック MR-904W	30,500	32,900
43	0-7193-02	M-PEXラック MR-904PW	41,000	44,200
44	0-4143-11	フィルムキャビネット A3-RC2W	82,400	86,500
44	0-4143-12	フィルムキャビネット A3-RC3W	120,800	126,800
46	0-6394-01	カルテ戸棚 HP-SA46F1	134,000	138,000
46	0-6394-02	カルテ戸棚 HP-SA49F1	142,000	146,000
46	0-6394-03	カルテ戸棚 HP-SA412F1	165,000	170,000
46	0-6869-01	カルテ戸棚 HP-SA46SF1	42,000	43,300
46	0-6869-02	カルテ戸棚 HP-SA49SF1	43,100	44,400
46	0-6869-03	カルテ戸棚 HP-SA412SF1	44,900	46,200
47	0-5619-41	カルテ収納庫M935-18KA4W	100,600	104,600
47	0-5619-42	カルテ収納庫M935-03KA4W	41,200	43,300
47	0-5619-51	カルテ収納庫M935-仕切り板W	1,220	1,300
56	3-261-01	ワーキングボックス W220型	9,320	9,520
56	3-261-02	ワーキングボックス W230型	9,460	9,660
56	3-261-03	ワーキングボックス W330型	9,620	9,820
56	3-261-04	ワーキングボックス W222型	9,840	10,040
56	3-261-05	ワーキングボックス W232型	9,980	10,180
56	3-261-06	ワーキングボックス W600型	10,120	10,320
56	3-261-07	ワーキングボックス W800型	10,200	10,400
56	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	580	660
56	3-261-09	ワーキングボックス中仕切 WS-3 5枚	520	600
56	3-261-10	ワーキングボックス中仕切 WS-6 5枚	540	620
56	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	540	620
59	1-4963-02	ソフトラボクーラー SCB-15	1,900	2,000
59	1-4963-04	ソフトラボクーラー SCB-35	2,900	3,200
64	0-5690-11	ナーステーブル TNS-1500V-C	125,000	131,000
64	0-5690-22	ナーステーブル TNS-1800V-C	135,000	141,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
64	0-5690-13	ナーステーブル TNW-1800V-C	148,000	155,000
64	0-5690-14	ナーステーブル TNW-2400V-C	170,000	178,000
64	0-5689-12	ナーステーブル引出し T-O1	12,000	13,000
66	0-5689-21	ナーステーブル TNS-1500L-C	78,000	82,000
66	0-5689-22	ナーステーブル TNS-1500H-C	82,000	86,000
66	0-5689-13	ナーステーブル TNS-1800L-C	85,000	89,000
66	0-5689-14	ナーステーブル TNS-1800H-C	87,000	91,000
66	0-5689-15	ナーステーブル TNW-1800L-C	98,000	103,000
66	0-5689-16	ナーステーブル TNW-1800H-C	107,000	112,000
66	0-5689-17	ナーステーブル TNW-2400L-C	122,000	128,000
66	0-5689-18	ナーステーブル TNW-2400H-C	127,000	133,000
66	0-5689-12	ナーステーブル引出し T-O1	12,000	13,000
68	0-7937-01	ナーステーブル TNS-1590	105,000	111,000
68	0-7937-02	ナーステーブル TNS-1890	118,000	125,000
68	0-7937-11	ナーステーブル ケーブルガード	8,900	9,300
70	8-5404-01	ワークテーブル TT-NS20 ピンク	42,000	43,400
70	8-5404-02	ワークテーブル TT-NS20 ブルー	42,000	43,400
70	8-5404-03	ワークテーブル TT-NS20M ピンク	47,000	49,200
70	8-5404-04	ワークテーブル TT-NS20M ブルー	47,000	49,200
71	8-9931-21	ナースカートTLC-G	98,000	103,000
71	8-9931-22	ナースカートTLC-G1	109,000	115,000
71	8-9931-31	ナースカートバッテリーホルダー	7,300	7,700
71	8-9931-32	ナースカートトレイ用ホルダー	8,700	9,400
71	8-9931-33	ナースカートワイヤーバスケット	6,200	6,500
71	8-9931-34	ナースカートハンガーバー	7,300	7,700
71	8-9931-35	ナースカートゴミ箱セット	8,300	8,700
75	8-5892-01	PCカート TNC	88,000	93,000
75	8-5892-11	PCカート トレー用ホルダー	9,800	11,000
75	8-5892-12	PCカート ワイヤーバスケット	7,000	7,300
75	8-5892-13	ディスポ針ボックスホルダー 1L用	6,400	6,700
75	0-9913-21	ハイローPCカート THC-S2	77,000	81,000
75	0-9913-12	ハイローPCカート THC-W2	90,000	94,000
77	8-9977-01	PCカートHT-1PT	99,000	104,000
77	8-9977-12	PCカート針ボックスホルダー	6,200	6,500
83	0-7191-01	ステンレスカルテワゴン KWS-2	78,500	84,800
84	0-9926-01	カルテワゴン 筆記台付 BRT-1L	22,900	25,000
84	0-9926-02	カルテワゴン 筆記台付 BRT-2L	29,900	32,500
87	0-7192-01	塗装タイプカルテワゴンBR-2L 普及型	18,800	20,300
87	0-7192-02	ファイナルワゴン BR-3L	27,300	29,400
88	8-5095-01	カルテスタンドKBN	12,000	12,900
123	8-6975-01	ハイタイプワゴンPNK-01	61,000	51,000
129	8-4771-01	ステンレスワゴンレギュラー 2段	9,500	10,500
129	8-4771-02	ステンレスワゴンレギュラー 3段	12,800	13,800
129	8-4772-01	ステンレスワゴンラージ 2段	15,500	16,500
129	8-4772-02	ステンレスワゴンラージ 3段	19,500	20,500
135	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	580	660
135	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	540	620
141	7-3737-01	ステンレスハンディカートNo. 1	49,800	54,600
149	3-6497-01	モバイルストレージカート MSO11C	15,500	16,500
149	3-6497-02	モバイルストレージカート MSO11D	16,800	17,800
149	3-6497-03	モバイルストレージカート MSO11E	15,500	16,500
149	3-6497-04	モバイルストレージカート MSO11F	19,000	20,000
149	3-6497-05	モバイルストレージカート MSO11G	16,000	17,000
149	3-6497-06	モバイルストレージカート MSO11H	19,500	20,500
149	3-6497-08	モバイルストレージカート MSO11K	16,800	17,800
149	3-6497-07	モバイルストレージカート MSO11J	19,800	20,800
149	3-6496-01	モバイルストレージカート MSO21E	17,500	18,500
149	3-6496-02	モバイルストレージカート MSO21F	19,800	20,800
149	3-6496-03	モバイルストレージカート MSO21G	18,000	19,000
149	3-6496-04	モバイルストレージカート MSO21H	20,500	21,500
149	7-1085-01	モバイルストレージカートMSO21C	17,800	18,800
149	7-1085-02	モバイルストレージカートMSO21D	20,500	21,500
149	7-1085-03	モバイルストレージカートMSO21K	19,000	20,000
149	7-1085-04	モバイルストレージカートMSO21J	22,000	23,000
150	3-6499-01	モバイルポケットカート MP61AG	21,800	22,800
150	3-6499-02	モバイルポケットカート MP61BG	24,900	25,900
150	7-1086-01	モバイルポケットカートMP61AP	21,800	22,800
150	7-1086-02	モバイルポケットカートMP61BP	24,900	25,900
150	3-6498-01	モバイルカート MC40	16,800	17,800
150	3-6498-02	モバイルカート MC41	19,800	20,800
150	3-6498-03	モバイルカート MC42	18,000	19,000
150	3-6502-01	モバイルカート MC10 Gray	11,500	12,500
150	3-6503-01	モバイルカート MC10 Pink	11,500	12,500
150	3-6502-02	モバイルカート MC20 Gray	13,000	14,000
150	3-6503-02	モバイルカート MC20 Pink	13,000	14,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
151	3-6501-01	モバイルストアークート MS24C	42,000	44,000
151	3-6501-02	モバイルストアークート MS24F	57,800	59,800
151	3-6501-03	モバイルストアークート MS24G	57,800	59,800
151	3-6501-04	モバイルストアークート MS24H	40,000	42,000
151	7-1087-01	モバイルストアークートMS24A	42,000	44,000
151	7-1087-02	モバイルストアークートMS24B	42,000	44,000
151	7-1087-03	モバイルストアークートMS24D	57,800	59,800
151	7-1087-04	モバイルストアークートMS24E	57,800	59,800
154	7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	1,350	1,450
154	7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,460	1,560
155	8-6473-01	ネスティングカートTN-NP	53,000	58,000
155	8-6473-02	ネスティングカートTN-NB	53,000	58,000
155	8-6474-01	ネスティングカートTN-NPS	59,000	64,000
155	8-6474-02	ネスティングカートTN-NBS	59,000	64,000
157	3-5657-01	スキマワゴン A	27,500	29,000
157	3-5657-02	スキマワゴン B	31,900	33,500
157	3-5657-03	スキマワゴン C	34,100	36,000
168	7-4229-01	リネンダストカートLD-1	43,000	46,400
168	7-4229-11	リネンダストカートLD-B	14,400	15,500
177	7-4228-01	マガジンスタンドHA13-MP	18,800	20,300
177	7-4228-11	マガジンスタンドHA13-KB	8,600	9,280
177	7-4227-01	パンフレットスタンドHA13-KMP	22,200	23,900
179	8-2800-01	ブックスタンド BSS-045	7,100	7,600
179	8-2800-02	ブックスタンド BSS-060	8,500	9,100
179	8-2800-03	ブックスタンド BSS-045H	9,000	9,700
179	8-2800-04	ブックスタンド BSS-060H	10,100	10,900
184	8-4661-02	診察券入れSB-L	3,800	4,100
184	8-4661-03	診察券入れ SB-LW	3,800	4,100
194	0-3146-01	インプリンター IP-2000(電動式)	100,000	116,800
202	8-5962-01	カルテホルダー DB	2,900	3,100
202	8-5963-01	カルテホルダー SG	1,800	2,050
202	8-5961-01	カルテホルダー DH2	4,000	4,800
214	2-8684-01	テンキー式キーボックスKB-ER-40	126,000	133,000
214	2-8684-11	キーボックス用ベース	5,500	6,000
214	7-3398-01	キーボックスKB-RFE-40	130,000	137,000
214	2-8684-11	キーボックス用ベース	5,500	6,000
214	7-3398-12	ICカード式キーボックスKYF-20	12,500	13,000
224	1-2837-01	スコッチ 瞬間接着剤7004S 液状	350	380
224	1-2837-02	スコッチ瞬間接着剤7005S ジェル状	500	550
224	1-2837-03	スコッチ瞬間接着剤7006S耐衝撃 液状	480	530
224	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	250	280
224	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	380	420
224	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,390	1,530
239	8-2540-11	便座シートペーパー ステンレスホルダー	3,500	4,000
241	7-3372-01	ウイルスウォッシュ衣料洗濯用	1,700	1,750
252	7-5078-01	ユニット薬品棚HP-UH1F1NN	46,900	48,300
252	7-5078-02	ユニット薬品棚HP-UH5F1N	130,000	134,000
252	7-5078-03	ユニット薬品棚HP-UH11F1NN	85,100	87,700
252	7-5078-04	ユニット薬品棚HP-UH10F1NN	139,000	143,000
252	7-5078-05	ユニット薬品棚HP-UD7F1N3	132,000	136,000
252	7-5078-06	ユニット薬品棚HP-UH5F1N3	180,000	185,000
252	7-5078-07	ユニット薬品棚HP-UD9F1N3	125,000	129,000
252	0-5397-01	薬品戸棚 HP-SC3 F1NN	128,000	132,000
252	0-5397-02	薬品戸棚 HP-SC4 F1NN	148,000	152,000
254	7-3945-11	麻薬保管庫履歴閲覧ソフト(履歴テンキー用)	12,500	13,000
254	7-3946-11	麻薬保管庫履歴閲覧ソフト(ICカード用)	12,500	13,000
263	2-4684-51	クリーンベンチCT-600UVAD	135,000	142,000
263	2-4684-52	クリーンベンチCT-900UVAD	174,000	183,000
263	2-4684-53	クリーンベンチCT-1200UVAD	231,000	243,000
265	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	1,150,000	1,170,000
265	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,250,000	1,270,000
265	2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	1,400,000	1,420,000
265	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,450,000	1,470,000
265	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,930,000	1,880,000
265	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,250,000	2,190,000
267	0-7423-01	計量スプーン 4本組	980	1,150
268	1-5233-01	バランストレイ10mLナチュラル 千枚入	6,800	7,000
268	1-5233-01	バランストレイST-4ナチュラル70ml	9,500	9,800
268	1-5233-02	バランストレイ150mLナチュラル千枚入	10,200	10,500
268	1-5233-03	バランストレイ300mLナチュラル五百入	8,200	8,400
268	1-5239-01	バランストレイ10ml非常電 1000入	8,300	8,500
268	1-5239-04	バランストレイSTS-4 非常電70ml	11,000	11,300
268	1-5239-02	バランストレイ150ml非常電1000入	11,500	11,800
268	1-5239-03	バランストレイ300ml非常電500入	9,100	9,400
268	1-4635-11	バランスディッシュ BD-1 千入	5,000	5,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
268	1-4635-12	バランスディッシュ BD-2 千入	7,500	8,200
268	1-4635-13	バランスディッシュ BD-3	15,800	16,300
268	1-4636-11	バランスディッシュ非常電BDA-1 千入	5,600	6,100
268	1-4636-12	バランスディッシュ非常電BDA-2 千入	8,700	9,400
268	1-4636-13	バランスディッシュ非常電BDA-3	19,500	20,000
268	1-3145-01	ディスクトレイ DT-1 500入	4,200	4,300
268	1-3145-02	ディスクトレイ DT-2 500入	7,400	7,600
268	1-3145-03	ディスクトレイ DT-3 200入	6,400	6,600
268	1-3145-04	ディスクトレイ DT-4 100入	5,500	5,700
268	1-3145-05	ディスクトレイ DT-5 100入	8,000	8,250
271	7-3663-01	PTP除包機N-2C ver. 2	153,000	167,000
271	7-3663-02	PTP除包機N-2CSM ver. 2	326,000	356,000
278	5-1017-01	角度付きロート 45mm	500	680
278	5-1017-02	角度付きロート 60mm	560	760
278	5-1017-03	角度付きロート 75mm	680	900
278	5-1017-04	角度付きロート 90mm	930	1,120
291	6-629-01	ポリ袋 O. 03mm厚 75×150二千	2,320	2,800
291	6-629-02	ポリ袋 O. 03mm厚 90×150二千	2,790	3,280
291	6-629-03	ポリ袋 O. 03mm厚 90×200千枚	1,700	1,980
291	6-629-04	ポリ袋 O. 03mm厚100×170二千	3,350	3,850
291	6-629-05	ポリ袋 O. 03mm厚100×200千枚	1,850	2,100
291	6-629-06	ポリ袋 O. 03mm厚 100×25千枚	2,230	2,550
291	6-629-07	ポリ袋 O. 03mm厚115×200千枚	1,950	2,300
291	6-629-08	ポリ袋 O. 03mm厚115×250千枚	2,340	2,650
291	6-629-09	ポリ袋 O. 03mm厚130×200千枚	2,180	2,550
291	6-629-10	ポリ袋 O. 03mm厚130×250千枚	2,620	2,980
291	6-629-11	ポリ袋 O. 03mm厚140×200千枚	2,300	2,650
291	6-629-12	ポリ袋 O. 03mm厚150×300千枚	3,500	3,950
291	6-629-13	ポリ袋 O. 03mm厚165×280千枚	3,600	4,100
291	6-629-14	ポリ袋 O. 03mm厚180×280千枚	3,900	4,400
291	6-629-15	ポリ袋 O. 03mm厚190×310千枚	4,520	5,100
291	6-629-16	ポリ袋 O. 03mm厚200×325千枚	4,950	5,550
291	6-629-17	ポリ袋 O. 03mm厚230×350千枚	6,100	6,750
291	6-629-18	ポリ袋 O. 03mm厚260×370千枚	7,200	7,980
291	6-629-19	ポリ袋 O. 03mm厚260×400千枚	7,700	8,450
291	6-629-20	ポリ袋 O. 03mm厚280×390千枚	8,150	9,100
291	6-629-21	ポリ袋 O. 03mm厚300×450五百	4,960	5,500
291	6-629-22	ポリ袋 O. 03mm厚330×380五百	4,700	5,250
291	6-629-23	ポリ袋 O. 03mm厚355×450五百	5,900	6,500
291	6-629-24	ポリ袋 O. 03mm厚450×670五百	11,100	12,000
291	6-629-25	ポリ袋 O. 03mm厚 650×700中	16,600	18,000
291	6-629-26	ポリ袋 O. 03mm厚 760×900大	25,400	27,500
291	6-630-01	ポリ袋 O. 05mm厚 75×90二千枚	2,320	2,800
291	6-630-02	ポリ袋 O. 05mm厚 90×170二千	4,560	5,200
291	6-630-03	ポリ袋 O. 05mm厚100×150二千	4,460	5,100
291	6-630-04	ポリ袋 O. 05mm厚100×200千枚	2,840	3,150
291	6-630-05	ポリ袋 O. 05mm厚115×200千枚	2,950	3,300
291	6-630-06	ポリ袋 O. 05mm厚115×250千枚	3,610	3,980
291	6-630-07	ポリ袋 O. 05mm厚125×200千枚	3,250	3,600
291	6-630-08	ポリ袋 O. 05mm厚125×250千枚	3,910	4,350
291	6-630-09	ポリ袋 O. 05mm厚140×250千枚	4,370	4,800
291	6-630-10	ポリ袋 O. 05mm厚150×200千枚	3,910	4,350
291	6-630-11	ポリ袋 O. 05mm厚150×250千枚	4,700	5,200
291	6-630-12	ポリ袋 O. 05mm厚150×310千枚	5,650	6,150
291	6-630-13	ポリ袋 O. 05mm厚165×280千枚	5,640	6,200
291	6-630-14	ポリ袋 O. 05mm厚180×320千枚	6,960	7,600
291	6-630-15	ポリ袋 O. 05mm厚205×310千枚	7,720	8,400
291	6-630-16	ポリ袋 O. 05mm厚215×330五百	4,280	4,650
291	6-630-17	ポリ袋 O. 05mm厚230×350五百	4,840	5,250
291	6-630-18	ポリ袋 O. 05mm厚255×350五百	5,360	5,850
291	6-630-19	ポリ袋 O. 05mm厚280×370五百	6,170	6,700
291	6-630-20	ポリ袋 O. 05mm厚330×450五百	8,750	9,450
291	6-630-21	ポリ袋 O. 05mm厚355×450五百	9,390	10,200
291	6-630-22	ポリ袋 O. 05mm厚380×500五百	11,100	12,000
291	6-630-23	ポリ袋O. 05mm厚760×900 二百	16,300	17,400
291	6-631-01	ポリ袋 O. 1mm厚 75×130 千枚	2,990	3,400
291	6-631-02	ポリ袋 O. 1mm厚 90×170 千枚	4,450	4,900
291	6-631-03	ポリ袋O. 1mm厚 100×200 千枚	5,520	6,000
291	6-631-04	ポリ袋O. 1mm厚 125×200 千枚	6,250	6,850
291	6-631-05	ポリ袋O. 1mm厚 150×250 千枚	9,150	9,850
291	6-631-06	ポリ袋O. 1mm厚 150×300 千枚	10,900	11,700
291	6-631-07	ポリ袋O. 1mm厚 165×280 五百	5,550	5,980
291	6-631-08	ポリ袋O. 1mm厚 180×300	6,450	6,950
291	6-631-09	ポリ袋O. 1mm厚 205×300 五百	7,350	7,950
291	6-631-10	ポリ袋O. 1mm厚 215×350 五百	8,870	9,550

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
291	6-631-11	ポリ袋0.1mm厚 230×350 五百	9,480	10,200
291	6-631-12	ポリ袋0.1mm厚 255×400 五百	12,000	12,900
291	6-631-13	ポリ袋0.1mm厚 280×410 五百	13,400	14,300
291	6-631-14	ポリ袋0.1mm厚 300×460 五百	16,000	17,100
291	6-631-15	ポリ袋0.1mm厚 320×450 五百	16,800	18,000
291	6-631-16	ポリ袋0.1mm厚 380×500 二百	8,790	9,350
291	6-631-17	ポリ袋0.1mm厚 470×670 二百	14,600	15,500
291	6-631-18	ポリ袋0.1mm厚 550×900 百枚	11,300	12,000
291	6-631-19	ポリ袋0.1mm厚 760×950 百枚	16,800	17,800
291	6-631-20	ポリ袋 400×600	11,100	11,900
291	6-631-21	ポリ袋 500×800	21,300	22,700
291	6-631-22	ポリ袋 900×1000	24,400	25,900
298	7-052-04	品質管理手袋3011 LL 12双入	2,720	3,100
298	7-052-14	品質管理手袋3011 L 12双入	2,140	2,450
298	7-052-24	品質管理手袋3011 M 12双入	2,140	2,450
298	7-052-34	品質管理手袋 3011 S 12双入	2,140	2,450
314	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	540	620
314	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	580	660
318	0-474-01	補液ワゴン 本体 850X410X900	38,000	46,000
318	3-181-01	薬品コンテナー BC-1Y 持ち手付き	3,190	3,500
318	3-181-05	薬品コンテナー BC-1Y用タテ仕切	860	1,200
318	3-181-06	薬品コンテナー BC-1Y用ヨコ仕切	630	880
318	3-181-04	薬品コンテナー BC-4Y 持ち手付き	1,210	1,350
318	3-181-03	薬品コンテナー BC-3Y 持ち手付き	1,210	1,350
318	3-181-02	薬品コンテナー BC-2Y 持ち手付き	1,870	2,100
318	3-181-01	薬品コンテナー BC-1Y 持ち手付き	3,190	3,500
318	3-181-10	薬品コンテナー BC-4Y用タテ仕切	520	730
318	3-181-11	薬品コンテナー BC-4Y用ヨコ仕切	490	690
318	3-181-09	薬品コンテナー BC-3Y用ヨコ仕切	230	320
318	3-181-07	薬品コンテナー BC-2Y用タテ仕切	570	800
318	3-181-08	薬品コンテナー BC-2Y用ヨコ仕切	540	760
318	3-181-05	薬品コンテナー BC-1Y用タテ仕切	860	1,200
318	3-181-06	薬品コンテナー BC-1Y用ヨコ仕切	630	880
334	0-9580-01	メディカルカップ CP76-275G	1,240	1,280
334	8-1909-01	紙コップ 5オンス	2,850	3,000
334	8-3783-01	紙コップSM-150 100個入	410	420
334	8-3783-02	紙コップSM-205-3 100個入	470	480
334	8-3783-03	紙コップSM-150 100個×30箱	12,100	12,600
334	8-3783-04	紙コップSM-205-3 100×25箱	11,500	11,900
337	8-8634-01	自動手指消毒器MAD-101	8,800	9,800
339	8-1619-01	足踏式消毒スタンド 支柱タイプ	23,500	25,600
353	8-5911-01	ナビエアータール AS2631	28,600	29,800
355	2-3774-01	ハンドタオルケース APT80	3,650	3,850
357	5-5378-12	アイワイブ プラスチックケース	5,300	5,600
360	5-5374-02	ハンドタオルケース ライト	3,150	3,300
360	5-5374-11	ハンドタオルケース H80	5,300	5,600
370	8-9283-01	オゾン発生器TM-38SC	150,000	165,000
370	8-9283-11	オゾン発生器オゾンランプ38W	35,000	38,500
370	8-4757-11	プラズマオゾン発生器TM-11MFE本体	168,000	186,000
370	8-4757-21	OGC01オゾン自動制御モニター	60,000	66,000
375	7-3987-01	イソプロパノール消毒液70%500mL	400	420
375	7-3987-02	イソプロパノール消毒液70%10L	6,000	6,360
375	7-3987-03	イソプロパノール消毒液70%18L	9,000	9,600
383	7-3373-01	オキシヴィルファイブスターターセット	10,650	10,980
383	7-3373-11	交換用カートリッジセット	7,000	7,200
383	7-3371-01	オキシヴィルTb硬質表面除菌用	1,650	1,700
390	7-3370-01	オキシヴィルTbワイブボトルタイプ	2,800	2,880
396	0-7279-11	電動噴霧器 ターンテーブル	79,000	89,000
399	6-7161-01	最高最低温度計 NTS888アラーム付	3,350	3,500
402	1-6653-01	残留塩素測定試薬 DPD-F-1	1,200	1,500
402	1-6653-02	残留塩素測定試薬 DPD-TL-1	1,200	1,500
408	8-3180-01	アイソレーションガウン PS-Yイエロー	12,800	12,900
408	8-3180-02	アイソレーションガウン PS-Bブルー	12,800	12,900
411	6-980-01	ホワイトエブロン(ビニール製)	1,350	1,400
468	8-4810-01	バイオハザードマークシール R-90赤	2,300	2,450
468	8-4810-02	バイオハザードマークシール Y-90黄	2,300	2,450
468	8-4810-03	バイオハザードマークシール O-90橙	2,300	2,450
468	8-4813-01	バイオハザードマークシール R-120赤	1,730	1,780
468	8-4813-02	バイオハザードマークシール Y-120黄	1,730	1,780
468	8-4813-03	バイオハザードマークシール O-120橙	1,730	1,780
474	7-5661-11	クリーンステップポット 406S-22L	8,800	9,800
474	7-5661-12	クリーンステップポット 408S-75L	24,000	26,000
474	7-4019-01	ステップビンEK9219MT-3L	4,500	2,500
474	7-4019-02	ステップビンEK9219MT-5L	5,500	3,500
474	7-4019-03	ステップビンEK9219MT-8L	6,500	4,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
474	7-4019-04	ステップビンEK9219P-3L-WH	4,500	2,500
474	7-4019-05	ステップビンEK9219P-5L-WH	5,500	3,500
474	7-4019-06	ステップビンEK9219P-8L-WH	6,500	4,000
475	2-8110-15	ゴミ箱丸8L	850	940
475	2-8110-11	ゴミ箱丸12L	1,000	1,100
475	2-8110-12	ゴミ箱丸18L	1,350	1,490
475	2-8110-16	ゴミ箱角8L	850	940
475	2-8110-13	ゴミ箱角12L	1,000	1,100
475	2-8110-14	ゴミ箱角18L	1,350	1,490
485	8-7828-01	抑制手袋 O657 グリーン	4,500	5,400
485	8-7828-02	抑制手袋 O657 ピンク	4,500	5,400
522	3-6662-01	非常用トイレ男性用 ETM-50	8,300	8,700
523	3-6663-01	非常用トイレ男女兼用 ETK-50	7,000	7,300
532	8-8311-01	骨格モデル2960	45,000	44,000
532	8-8420-01	頸椎モデル4073	11,300	11,000
532	8-8419-01	脊椎可動型モデルA250	22,000	21,000
532	8-8421-01	胸椎モデル4060	11,300	11,000
532	8-8418-01	腰椎モデル4036	12,200	12,000
533	8-8422-01	ヘルニアモデル4400	22,000	21,000
533	8-8314-01	脳5分解モデルC222	19,800	18,000
533	8-8569-01	胃潰瘍モデルK217	9,000	8,500
533	8-8316-01	バイパス付心臓2分解モデルG205	14,000	13,500
541	0-8907-01	診察台 アイボリー600×1800	45,000	47,000
541	0-8907-02	診察台 ブラック600×1800	45,000	47,000
541	0-8907-03	診察台 ブラウン600×1800	45,000	47,000
541	0-8907-04	診察台 ライトグリーン600×1800	45,000	47,000
541	0-8907-05	診察台 ライトブルー600×1800	45,000	47,000
541	0-8907-06	診察台 ピンク600×1800	45,000	47,000
541	0-8908-01	診察台 アイボリー650×1800	46,500	48,500
541	0-8908-02	診察台 ブラック650×1800	46,500	48,500
541	0-8908-03	診察台 ブラウン650×1800	46,500	48,500
541	0-8908-04	診察台 ライトグリーン650×1800	46,500	48,500
541	0-8908-05	診察台 ライトブルー650×1800	46,500	48,500
541	0-8908-06	診察台 ピンク650×1800	46,500	48,500
541	0-8909-01	診察台 アイボリー700×1800	48,000	50,000
541	0-8909-02	診察台 ブラック700×1800	48,000	50,000
541	0-8909-03	診察台 ブラウン700×1800	48,000	50,000
541	0-8909-04	診察台 ライトグリーン700×1800	48,000	50,000
541	0-8909-05	診察台 ライトブルー700×1800	48,000	50,000
541	0-8909-06	診察台 ピンク700×1800	48,000	50,000
541	0-8910-01	診察台 アイボリー600×1900	50,000	52,000
541	0-8910-02	診察台 ブラック600×1900	50,000	52,000
541	0-8910-03	診察台 ブラウン600×1900	50,000	52,000
541	0-8910-04	診察台 ライトグリーン600×1900	50,000	52,000
541	0-8910-05	診察台 ライトブルー600×1900	50,000	52,000
541	0-8910-06	診察台 ピンク600×1900	50,000	52,000
541	0-8911-01	診察台 アイボリー650×1900	51,500	53,500
541	0-8911-02	診察台 ブラック650×1900	51,500	53,500
541	0-8911-03	診察台 ブラウン650×1900	51,500	53,500
541	0-8911-04	診察台 ライトグリーン650×1900	51,500	53,500
541	0-8911-05	診察台 ライトブルー650×1900	51,500	53,500
541	0-8911-06	診察台 ピンク650×1900	51,500	53,500
541	0-8912-01	診察台 アイボリー700×1900	53,000	55,000
541	0-8912-02	診察台 ブラック700×1900	53,000	55,000
541	0-8912-03	診察台 ブラウン700×1900	53,000	55,000
541	0-8912-04	診察台 ライトグリーン700×1900	53,000	55,000
541	0-8912-05	診察台 ライトブルー700×1900	53,000	55,000
541	0-8912-06	診察台 ピンク700×1900	53,000	55,000
566	8-4486-01	脱衣ワゴンDS-1	10,300	11,100
566	8-4486-02	脱衣ワゴンDS-2	14,700	15,800
566	7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,460	1,560
579	0-7197-01	クロスパーテーション KP-1Wホワイト	29,500	31,800
579	0-7197-02	クロスパーテーション KP-1Nブルー	29,500	31,800
579	0-7197-04	クロスパーテーション KPK-1W抗菌	33,600	36,200
579	0-7197-05	クロスパーテーションKP-1M 緑	26,700	28,800
579	0-7197-06	クロスパーテーションKP-1DN 橙	26,700	28,800
579	0-7197-07	クロスパーテーションKP-1C 茶	26,700	28,800
581	8-3401-01	木製デスク 25165 ブラウン	32,000	34,000
582	8-7443-11	シャウカステングローLH-1 50Hz	53,600	94,000
582	8-7443-12	シャウカステングローLH-1 60Hz	53,600	94,000
582	8-7443-13	シャウカステングローLH-2 50Hz	64,800	114,000
582	8-7443-14	シャウカステングローLH-2 60Hz	64,800	114,000
582	8-7443-15	シャウカステングローLH-3 50Hz	84,800	144,000
582	8-7443-16	シャウカステングローLH-3 60Hz	84,800	144,000
582	8-7443-17	シャウカステングローLH-4 50Hz	119,200	202,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
582	8-7443-18	シャウカステングローLH-4 60Hz	119,200	202,000
582	8-7443-19	シャウカステングローLH-5 50Hz	134,400	235,000
582	8-7443-20	シャウカステングローLH-5 60Hz	134,400	235,000
582	8-7443-21	シャウカステングローLH-22 50Hz	133,600	234,000
582	8-7443-22	シャウカステングローLH-22 60Hz	133,600	234,000
582	8-7443-23	シャウカステングローLH-32 50Hz	172,800	292,000
582	8-7443-24	シャウカステングローLH-32 60Hz	172,800	292,000
582	8-7443-25	シャウカステングローLH-42 50Hz	241,600	408,000
582	8-7443-26	シャウカステングローLH-42 60Hz	241,600	408,000
582	8-7443-27	シャウカステングローLH-52 50Hz	273,600	478,000
582	8-7443-28	シャウカステングローLH-52 60Hz	273,600	478,000
582	8-7444-11	シャウカステングローLH-D2 50Hz	92,800	163,000
582	8-7444-12	シャウカステングローLH-D2 60Hz	92,800	163,000
582	8-7444-13	シャウカステングローLH-D3 50Hz	120,000	203,000
582	8-7444-14	シャウカステングローLH-D3 60Hz	120,000	203,000
582	8-7444-15	シャウカステングローLH-D4 50Hz	158,400	268,000
582	8-7444-16	シャウカステングローLH-D4 60Hz	158,400	268,000
582	8-7444-17	シャウカステングローLH-D5 50Hz	180,000	315,000
582	8-7444-18	シャウカステングローLH-D5 60Hz	180,000	315,000
582	8-7444-19	シャウカステングローLH-D22 50Hz	164,800	289,000
582	8-7444-20	シャウカステングローLH-D22 60Hz	164,800	289,000
582	8-7444-21	シャウカステングローLH-D32 50Hz	212,000	358,000
582	8-7444-22	シャウカステングローLH-D32 60Hz	212,000	358,000
582	8-7444-23	シャウカステングローLH-D42 50Hz	284,000	480,000
582	8-7444-24	シャウカステングローLH-D42 60Hz	284,000	480,000
582	8-7444-25	シャウカステングローLH-D52 50Hz	320,000	560,000
582	8-7444-26	シャウカステングローLH-D52 60Hz	320,000	560,000
584	7-4320-01	エルゴノミックチェアEDC1810	30,000	35,000
586	7-3233-01	ハンズフリーチェアAPM-46	63,500	65,800
586	7-3233-02	ハンズフリーチェアAPM-45	68,900	73,100
586	7-3233-03	ハンズフリーチェアAPM-47	68,900	73,600
586	8-8921-01	サージカルチェア-NOC-01	147,000	160,000
586	8-8921-02	サージカルチェア-NOC-02	74,000	80,000
587	8-5300-01	ナース・患者用チェア CA-34	21,000	22,100
587	8-5300-02	ナース・患者用チェア CA-35	28,000	29,400
587	8-5300-03	ナース・患者用チェア CA-36L	39,000	42,000
589	8-5704-01	スツール WS025-VPI ピンク	16,400	16,700
589	8-5704-02	スツール WS025-VBL ブルー	16,400	16,700
589	8-5704-03	スツール WS025-VBK ブラック	16,400	16,700
589	8-5838-01	スツール WS026-VPI ピンク	25,000	25,400
589	8-5838-02	スツール WS026-VBL ブルー	25,000	25,400
589	8-5838-03	スツール WS026-VBK ブラック	25,000	25,400
590	7-3238-01	メディカルソフトスツールBA-13BL青	30,000	31,600
590	7-3238-02	メディカルソフトスツールBA-13BL緑	30,000	31,600
590	7-3238-03	メディカルソフトスツールBA-13BL紫	30,000	31,600
590	7-3238-04	メディカルソフトスツールBA-13BL桃	30,000	31,600
590	8-6717-01	ソフトスツールCA-13L ブルー	27,400	29,000
590	8-6717-02	ソフトスツールCA-13L ミント緑	27,400	29,000
590	8-6717-03	ソフトスツールCA-13L ラベンダー	27,400	29,000
590	8-6717-04	ソフトスツールCA-13L ピンク	27,400	29,000
590	8-6718-01	ソフトスツールCA-14L ブルー	34,600	36,600
590	8-6718-02	ソフトスツールCA-14L ミント緑	34,600	36,600
590	8-6718-03	ソフトスツールCA-14L ラベンダー	34,600	36,600
590	8-6718-04	ソフトスツールCA-14L ピンク	34,600	36,600
590	8-6719-01	ソフトスツールCA-15RL ブルー	32,400	35,200
590	8-6719-02	ソフトスツールCA-15RL ミント緑	32,400	35,200
590	8-6719-03	ソフトスツールCA-15RL ラベンダー	32,400	35,200
590	8-6719-04	ソフトスツールCA-15RL ピンク	32,400	35,200
590	8-6720-01	ソフトスツールCA-16RL ブルー	39,600	42,800
590	8-6720-02	ソフトスツールCA-16RL ミント緑	39,600	42,800
590	8-6720-03	ソフトスツールCA-16RL ラベンダー	39,600	42,800
590	8-6720-04	ソフトスツールCA-16RL ピンク	39,600	42,800
592	0-7231-01	ハイチェア NO-40N ブラック	25,000	25,800
593	0-5071-01	システムスツール TSS-13 ブルー	35,300	37,500
593	0-5071-02	システムスツールTSS-13ライトワイン	35,300	37,500
593	0-5071-03	システムスツール TSS-13 ページュ	35,300	37,500
593	0-5072-01	システムスツール TSS-14 ブルー	39,000	41,400
593	0-5072-02	システムスツールTSS-14ライトワイン	39,000	41,400
593	0-5072-03	システムスツール TSS-14 ページュ	39,000	41,400
593	8-4414-01	システムスツールTSS-14B ブルー	47,400	51,000
593	8-4414-02	システムスツールTSS-14B ライトワイン	47,400	51,000
593	8-4414-03	システムスツールTSS-14B グリーン	47,400	51,000
593	0-5074-01	システムスツール TSS-16R ブルー	50,300	51,900
593	0-5074-02	システムスツールTSS16Rライトワイン	50,300	51,900
593	0-5074-03	システムスツールTSS-16R ページュ	50,300	51,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
593	0-7560-01	マルチチェアー TSS-18L(ブルー)	41,000	51,800
593	0-7560-02	マルチチェアーTSS-18Lライトワイン	41,000	51,800
593	0-7560-03	マルチチェアー TSS-18RL ブルー	48,000	60,500
593	0-7560-04	マルチチェアTSS-18RLライトワイン	48,000	60,500
593	0-7560-05	マルチチェアー TSS-18ZS ブルー	48,500	53,100
593	0-7560-06	チェアー TSS-18ZS ライトワイン	48,500	53,100
593	0-7560-07	マルチチェアー TSS-18Z ブルー	52,500	58,500
593	0-7560-08	チェアー TSS-18Z ライトワイン	52,500	58,500
594	7-3436-01	回転スツールPB-1	9,800	11,300
594	7-3436-02	回転スツールPB-2	9,800	11,300
594	0-7075-01	患者用チェアー TSS-23BLブルー	39,400	42,300
594	0-7075-02	患者用チェアー TSS-23BLワイン	39,400	42,300
594	0-7075-03	患者用チェアー TSS-23BLグリーン	39,400	42,300
594	8-6721-01	ハイチェアーCA-43N ブラック	27,000	28,600
594	0-1085-02	チェア TD-13L	33,400	32,400
594	8-5302-01	ソフトスツール CA-13BLラベンダー	29,000	30,300
594	8-5302-02	ソフトスツール CA-13BL ブルー	29,000	30,300
594	8-5302-03	ソフトスツール CA-13BL ピンク	29,000	30,300
594	8-5321-01	ソフトスツール CA-14BLラベンダー	36,200	37,900
594	8-5321-02	ソフトスツール CA-14BL ブルー	36,200	37,900
594	8-5321-03	ソフトスツール CA-14BL ピンク	36,200	37,900
596	8-9011-01	スツールR-660BN グリーン	6,000	6,200
596	8-9012-01	角スツールKM-141N グリーン	7,200	7,900
596	8-9012-02	角スツールKM-141N ブルー	7,200	7,900
628	8-5247-01	手動血圧計 SAM-001-BL ブルー	8,000	8,600
628	8-5247-02	手動血圧計 SAM-001-PK ピンク	8,000	8,600
628	8-5247-03	手動血圧計 SAM-001-MT ミント	8,000	8,600
677	0-5490-02	舌圧子 チェルマック 検診用	650	760
736	7-4119-01	変形性ひざ関節症支援ソフトKOACAD	2,500,000	1,000,000
743	8-5942-01	フロシア採尿カップ 100個×24箱入	11,700	12,300
744	7-4151-01	全尿検査用紙コップSI-1000B	19,000	19,800
745	0-6491-01	検査用コップSM-205-3 2500個	21,000	23,000
745	0-6491-04	検査用紙コップSMT-275P2500個	21,000	23,000
745	0-6491-05	検査用紙コップSCM-400 1400個	25,000	27,000
745	0-6492-12	検査用コップCP84-400G	17,600	19,600
745	0-7405-01	プラストカップN71200ST 100入	750	780
747	0-355-01	貯尿袋 1000枚入	28,000	32,000
757	8-5816-01	ブラノレンズ顕微鏡 N-236-LED	95,600	89,000
757	8-5816-02	ブラノレンズ顕微鏡 N-238-LED	115,000	107,000
763	2-159-01	オペット整理箱 本体 9段	53,500	58,000
763	2-4018-01	標本マルチラック SK-1-02	45,200	63,000
763	2-4018-02	標本マルチラック SK-1-03	45,200	63,000
763	2-4018-03	標本マルチラック SK-5	40,000	63,000
763	2-4018-04	標本マルチラック SK-15A	66,100	88,000
763	2-4018-05	標本マルチラック SK-19 天板	8,300	9,700
763	2-4018-06	標本マルチラック SK-20 台	8,300	9,700
764	2-5674-01	ラボ用マーカー 細1401 10本入	4,000	4,200
764	2-5674-04	ラボ用マーカー 1403 青 10本入	4,500	4,700
766	8-8247-11	テーブルトップ遠心機ロータRS-240A	36,800	39,800
766	1-1600-01	ピオラマイクロチューブ 1.5ml	1,800	1,900
766	1-1600-02	ピオラマイクロチューブ 2ml	2,700	2,800
766	1-1600-03	ピオラマイクロチューブ滅菌済1.5ml	1,900	2,000
766	1-1600-04	ピオラマイクロチューブ滅菌済 2ml	2,100	2,200
767	6-296-44	試験管 A-ウイダル 直口	4,600	4,400
768	2-4127-01	ピオラマイクロチューブ PR-50	1,150	1,200
775	5-5695-11	バキュームシーラー用ポリ袋115×200	240	260
775	5-5695-12	バキュームシーラー用ポリ袋150×200	310	340
775	5-5695-13	バキュームシーラー用ポリ袋165×280	450	490
776	1-8757-02	ポータブル冷凍冷蔵庫 SC-C925	156,000	170,000
781	0-150-01	ウオマトロン S	25,000	29,100
781	0-150-02	ウオマトロン L (8仕切)	34,000	38,500
781	0-150-03	ウオマトロン 6仕切 L	34,000	38,500
786	7-3965-01	パラベルS2300	2,200	2,420
786	7-3965-51	パラベル2300AP	12,000	13,000
787	7-3964-51	サイトクールTM II 8323	24,000	26,900
787	7-3964-01	サイトクール II S8323	2,200	2,420
787	4-067-01	ハケ NO. 1 小	530	590
787	4-067-02	ハケ NO. 2 大	660	730
787	4-067-03	ハケ NO. 3 小	770	850
787	4-067-04	ハケ NO. 4 大	1,080	1,200
787	4-069-01	ハンディーブラシ	1,220	1,350
794	2-013-01	組織片分離用 培養有柄針	290	280
798	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,500	7,900
798	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	67,500	71,100
799	1-4659-04	ディスボカップブロー成形 300ml-個	36	38

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
799	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	43	45
799	1-4659-06	ディスポカップブロー成形 1000ml一個	75	78
799	1-4659-07	ディスポカップブロー成形 2000ml一個	165	170
799	1-4659-11	ディスポカップブロー成形 100mlケース	11,300	11,700
799	1-4659-12	ディスポカップブロー成形 150mlケース	15,400	15,800
799	1-4659-13	ディスポカップブロー成形 200mlケース	22,600	23,300
799	1-4659-14	ディスポカップブロー成形 300mlケース	15,400	16,000
799	1-4659-15	ディスポカップブロー成形 500mlケース	9,400	9,700
799	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	6,600	6,800
799	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	15,200	15,700
799	1-4627-11	TPX手付きビーカー 100ml	170	260
799	1-4627-12	TPX手付きビーカー 200ml	270	380
799	1-4627-13	TPX手付きビーカー 300ml	330	490
799	1-4627-14	TPX手付きビーカー 500ml	440	610
799	1-4627-15	TPX手付きビーカー 1000ml	780	1,010
799	1-4627-16	TPX手付きビーカー 2000ml	1,150	1,400
799	1-4626-13	PE手付きビーカー 300ml	140	180
799	1-4626-14	PE手付きビーカー 500ml	200	260
799	1-4626-15	PE手付きビーカー 1000ml	250	300
799	1-4626-16	PE手付きビーカー 2000ml	290	350
799	1-4626-17	PE手付きビーカー 3000ml	560	600
799	1-4626-18	PE手付きビーカー 5000ml	1,040	1,200
808	8-3532-01	マルチショルダーバッグ B-1309	10,800	11,800
808	8-3532-02	マルチショルダーバッグ B-1322	10,800	11,800
812	8-7429-01	メディカルポーチ聴診器用 大	3,190	3,600
812	8-1653-01	アンブル保護ポーチ ブラウン	5,000	5,500
840	0-7640-01	トーマスチューブホルダーWST-1成人用	7,500	8,000
840	0-7640-02	トーマスチューブホルダーWST-3小児用	7,500	8,000
843	7-3239-01	ウェルチアレン喉頭鏡60813-LED	35,000	32,000
843	7-3239-02	ウェルチアレン喉頭鏡60814-LED	35,000	32,000
848	0-341-01	キャリ型酸素吸入器	35,000	36,000
849	0-283-01	携帯用酸素吸入器 100S 30分用	35,000	36,000
849	0-283-02	携帯用酸素吸入器 200S 60分用	45,000	46,000
849	0-283-05	携帯用酸素吸入器 OX-100DX	43,000	44,000
849	0-283-06	携帯用酸素吸入器 OX-200DX	53,000	54,000
858	0-9436-01	ポケットマスク 青ソフトポーチ入り	2,500	2,600
858	0-9436-03	ポケットマスク 黄ハードケース入り	2,500	2,600
876	8-6036-05	日本ラミナリア桿SS (細の細)	7,900	8,000
876	8-6036-01	日本ラミナリア桿S (細)	8,300	8,000
876	8-6036-02	日本ラミナリア桿M (中)	8,300	8,000
876	8-6036-06	日本ラミナリア桿LL (太太)	8,800	9,000
876	8-6036-07	日本ラミナリア桿SL (細長)	9,800	8,500
876	8-6036-04	日本ラミナリア桿BL (太長)	10,000	9,500
885	8-6472-01	産婦人科用チェアSKB-C2	35,000	44,000
885	8-6472-02	産婦人科用チェアSKB-C1	40,000	49,500
890	7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	1,350	1,450
890	7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,460	1,560
916	8-4398-01	のびのび胸部・腹帯M	2,200	2,600
916	8-4398-02	のびのび胸部・腹帯L	2,200	2,600
965	8-7773-01	爪切り955	880	980
969	7-3795-01	爪ヤスリRO-03	457	460
969	7-3794-01	爪みがきRO-04	457	460
1012	8-6972-01	コンタクト時保管ケース8881-01	1,500	2,000
1027	7-4546-09	メッシュトレイyofu0010	2,200	4,300
1071	0-1640-01	注射台 TRYU-1	38,700	41,500
1075	0-1640-02	上肢台 JYO-1	38,200	40,500
1076	8-4684-01	注射台NVS-WC	34,000	36,000
1076	8-6980-01	採血用チェアNBC-P	59,000	65,000
1077	0-7886-01	採血台 (抗菌天板仕様)ASTD-01	76,400	82,000
1077	0-7886-02	採血台 (抗菌天板仕様)ASTD-02	116,000	120,000
1078	0-2315-23	注射台 NVSS-1A	41,100	43,000
1078	0-2315-24	注射台 NVSS-2A	60,700	64,000
1078	0-2315-21	注射台 NVS-1A	30,300	32,000
1078	0-2315-22	注射台 NVS-2A	47,400	50,000
1078	0-2315-25	注射台 NVL-1A	41,400	43,500
1078	0-2315-26	注射台 NVL-2A	76,500	79,500
1078	0-2315-27	注射台 引き出しA	22,300	23,500
1079	0-7885-01	採血台 (注射台)HTC-1125	218,000	232,000
1079	0-7885-02	採血台 (注射台)HTC-1800	254,000	271,000
1089	8-9907-01	点滴用リクライニングチェアNRC-03T	240,000	269,000
1089	8-9907-11	点滴用 プライバシーシェード	48,000	55,000
1089	8-2154-11	リクライニングチェア 点滴ボール	28,600	29,000
1089	8-2154-01	リクライニングチェア NRC-03	191,000	214,000
1089	8-2154-11	リクライニングチェア 点滴ボール	28,600	29,000
1089	8-2154-12	リクライニングチェア ヘッドレスト	25,600	26,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1089	8-8923-11	リクライニングチェアⅡNRC-02N	222,000	243,000
1089	8-8922-11	リクライニングチェアⅡバゲッジスタンド	17,700	19,500
1089	8-8923-12	リクライニングチェアⅡヘッドレスト02N	25,600	26,000
1090	8-8922-01	リクライニングチェアⅡNRC-01Ⅱ	227,000	247,000
1090	8-8922-11	リクライニングチェアⅡバゲッジスタンド	17,700	19,500
1090	8-8922-02	リクライニングチェアⅡヘッドレスト01Ⅱ	25,600	26,000
1094	0-1527-03	イルリガードルスタンド TI-50G	32,200	35,000
1096	8-4481-01	ガートル台GS-1	15,200	16,400
1111	8-6604-06	メディコム 不織布ガーゼ2108B	1,900	2,000
1123	8-4949-01	プロシア三角巾UPK-303	430	450
1139	0-6810-01	コーバン伸縮包帯 1581SP 10巻入	1,500	1,700
1139	0-6810-02	コーバン伸縮包帯 1582SP 6巻入	1,800	2,100
1139	0-6810-03	コーバン伸縮包帯 1583SP 4巻入	1,800	2,100
1215	8-4474-01	術後腹帯UPK-302	960	980
1215	8-4473-01	プロシアT字帯UPK-301	370	380
1220	8-6491-01	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-1	3,300	3,500
1220	8-6491-02	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-2	3,300	3,500
1220	8-6491-03	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-3	3,300	3,500
1220	8-6491-04	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-4	3,300	3,500
1220	8-6491-05	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-5	3,300	3,500
1220	8-6491-06	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-6	3,300	3,500
1220	8-6491-07	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-7	3,300	3,500
1220	8-6491-08	ガーゼ二重衿せ寝巻きUPK 300-8	3,300	3,500
1220	8-6493-01	エンゼル3点セットUPK 1000-1	4,700	4,900
1220	8-6493-02	エンゼル3点セットUPK 1000-2	4,700	4,900
1220	8-6493-03	エンゼル3点セットUPK 1000-3	4,700	4,900
1220	8-6493-04	エンゼル3点セットUPK 1000-4	4,700	4,900
1244	0-294-01	中濃度用酸素マスク成人用チューブ付10入	5,200	5,700
1244	0-294-02	中濃度用酸素マスク成人用チューブ無10入	4,200	4,700
1244	0-294-03	中濃度用酸素マスク小児用チューブ付10入	5,200	5,700
1245	0-295-01	高濃度用酸素マスク成人用チューブ付10入	6,200	6,700
1245	0-295-02	高濃度用酸素マスク成人用チューブ無10入	5,200	5,700
1245	0-295-03	高濃度用酸素マスク小児用チューブ付10入	6,200	6,700
1248	0-295-14	酸素カニューラ 20入り	7,500	8,000
1249	0-295-06	酸素チューブ 20入	5,300	5,800
1277	7-2971-02	グローブH13201-0001	8,900	7,700
1295	4-046-01	手洗用ブラシ 小95×50×20	840	930
1295	4-046-02	手洗用ブラシ 大105×53×20	980	1,100
1295	4-047-01	ビーカー用柄付ブラシ240×80×130	1,030	1,150
1295	4-048-01	ビュレット用ブラシ810×42×105	320	360
1295	4-049-01	ビペット用ブラシ660×30×95	210	240
1295	4-050-01	細管用ブラシ 450×15×75	120	140
1295	4-051-01	試験管用ブラシ250×40×50	130	150
1295	4-052-01	瓶洗用両毛2号ブラシ340×75×75	450	500
1295	4-052-02	瓶洗用両毛5号ブラシ460×90×90	510	570
1295	4-052-03	瓶洗用両毛10号515×100×100	620	690
1295	4-053-01	注射器用ブラシ 小195×21×40	140	160
1295	4-053-02	注射器用ブラシ 中245×25×60	200	220
1295	4-053-03	注射器用ブラシ 大 295×30×80	260	290
1295	4-053-04	ブラシ 注射器50cc用 特大	380	420
1295	4-054-01	ブラシ(ビニール巻)瓶洗用2号	480	530
1295	4-054-02	ブラシ(ビニール巻)瓶洗用5号	590	650
1295	4-054-03	ブラシ(ビニール巻)瓶洗用10号	690	760
1295	4-055-01	ブラシ(ビニール巻)試験管用	230	260
1295	4-056-01	ブラシ(ビニール巻)注射器用 小	200	220
1295	4-056-02	ブラシ(ビニール巻)注射器用 中	260	290
1295	4-056-03	ブラシ(ビニール巻)注射器用 大	340	380
1295	4-056-04	ブラシ 注射器50cc用(特大)	520	580
1296	8-1500-01	ナイロンブラシ 細管用	340	370
1296	8-1500-02	ナイロンブラシ 細管用 先付	370	400
1296	8-1500-03	ナイロンブラシ 血沈管用	350	380
1296	8-1500-04	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小	340	380
1296	8-1500-05	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中	390	430
1296	8-1500-06	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大	450	490
1296	8-1500-07	ナイロンブラシ 瓶洗用 両毛1号	450	490
1296	8-1500-08	ナイロンブラシ 瓶洗用 両毛2号	540	590
1296	8-1500-09	ナイロンブラシ 瓶洗用 両毛5号	590	640
1296	8-1500-10	ナイロンブラシ 瓶洗用 両毛10号	650	710
1296	1-1805-05	ナイロンブラシ 細管用(ビニール巻)	400	450
1296	1-1805-06	ナイロンブラシ 細管用先付(ビニール巻)	430	480
1296	1-1805-09	ナイロンブラシ 血沈管用(ビニール巻)	390	430
1296	8-1501-04	ナイロンブラシ 注射器用 小 ビニール巻	390	420
1296	8-1501-05	ナイロンブラシ 注射器用 中 ビニール巻	450	490
1296	8-1501-06	ナイロンブラシ 注射器用 大 ビニール巻	510	560
1296	8-1501-07	ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号 ビニール巻	540	590

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1296	8-1501-08	ナイロンブラシ瓶洗用両毛2号 ビニール巻	620	680
1296	8-1501-09	ナイロンブラシ瓶洗用両毛5号 ビニール巻	670	730
1296	8-1501-10	ナイロンブラシ瓶洗用両毛10号ビニール巻	730	800
1297	7-5611-01	血沈用ブラシ針金柄羊毛450×75×φ4	140	160
1297	7-5611-02	血沈用ブラシビニール羊毛450×75×φ4	250	280
1297	7-4017-01	瓶洗浄ブラシ 瓶洗浄(大)5	1,880	2,100
1297	7-4017-02	瓶洗浄ブラシ瓶洗浄中500×85×90	1,690	1,900
1297	7-4017-03	瓶洗浄ブラシ瓶洗浄小390×70×80	930	1,050
1303	7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	1,350	1,450
1303	7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,460	1,560
1305	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	130	140
1305	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	150	160
1305	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	180	190
1305	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	240	250
1305	1-4640-01	広口洗浄瓶 250ml	200	210
1305	1-4640-02	広口洗浄瓶 500ml	260	270
1305	1-4640-03	広口洗浄瓶 1000ml	340	350
1308	7-4587-01	綿球入れ140	280	300
1308	7-4587-02	綿球入れ200	330	360
1308	7-4587-03	綿球入れ340	400	440
1308	7-4587-04	綿球入れ480	480	520
1308	7-4587-11	綿球入れ140フタ	240	270
1308	7-4587-12	綿球入れ200フタ	260	290
1308	7-4587-13	綿球入れ340フタ	330	360
1308	7-4587-14	綿球入れ480フタ	350	380
1323	0-236-01	手術用踏台 SS-800	18,000	19,800
1334	8-6234-01	ケーブルカラマンA45SM-4G	58,000	61,000
1334	8-6234-02	ケーブルカラマンA45SM-4B	58,000	61,000
1334	8-6234-03	ケーブルカラマンA456MD-4G	58,000	61,000
1334	8-6234-04	ケーブルカラマンA456MD-4B	58,000	61,000
1334	8-6234-05	ケーブルカラマンA67LG-4G	58,000	61,000
1336	0-7577-01	手洗いブラシ ナイロンソフト 爪なし	530	590
1336	0-7577-02	手洗いブラシ ナイロンソフト 爪先付	570	620
1336	0-083-15	手洗ブラシ No. 880	600	660
1336	0-083-18	手洗ブラシ No. 100	550	600
1336	0-083-16	手洗ブラシ No. 30	730	800
1345	6-610-10	ビニールチューブホース 6×8	48	54
1345	6-610-11	ビニールチューブホース 6×9	80	84
1345	6-610-12	ビニールチューブホース 6×10	110	120
1345	6-610-13	ビニールチューブホース 6×12	200	220
1345	6-610-14	ビニールチューブホース 7×9	56	62
1345	6-610-15	ビニールチューブホース 7×10	80	90
1345	6-610-16	ビニールチューブホース 7×11	124	130
1345	6-610-17	ビニールチューブホース 8×10	62	68
1345	6-610-18	ビニールチューブホース 8×11	98	110
1345	6-610-19	ビニールチューブホース 8×12	140	150
1345	6-610-24	ビニールチューブホース 9×13	154	160
1345	6-610-25	ビニールチューブホース 9×15	396	400
1345	6-610-26	ビニールチューブホース 10×12	76	80
1345	6-610-27	ビニールチューブホース 10×13	120	130

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1345	6-610-28	ビニールチューブホース 10×14	168	180
1345	6-610-45	ビニールチューブホース 18×21	204	220
1359	8-2260-01	プロシエア 滅菌サージカルガウン M	7,500	7,600
1367	0-084-11	ヨーチンブラシ No.30	700	770
1367	0-084-12	ヨーチンブラシ No.45	800	880
1367	0-084-13	ヨーチンブラシ No.60	1,000	1,100
1433	8-5221-01	ベッド HP-B1210F1	106,000	109,000
1433	8-5221-02	ベッド HP-B1210HF1	107,000	110,000
1441	7-3617-01	ベッドサイドテーブルLBT9045	21,000	22,000
1466	0-6060-01	防水シーツ 95×145cm	3,400	4,200
1476	8-8158-01	テンビュールオリジナルネックピローJr.	9,000	10,000
1476	8-8158-02	テンビュール オリジナルネックピローXS	12,000	13,000
1476	8-8158-03	テンビュール オリジナルネックピローS	13,000	14,000
1476	8-8158-04	テンビュール オリジナルネックピローM	14,000	15,000
1476	8-8158-05	テンビュール オリジナルネックピローL	15,000	16,000
1476	8-8155-01	テンビュール ミレニアムネックピローXS	14,000	15,000
1476	8-8155-02	テンビュール ミレニアムネックピローS	15,000	16,000
1476	8-8155-03	テンビュール ミレニアムネックピローM	16,000	17,000
1476	8-8155-04	テンビュール ミレニアムネックピローL	17,000	18,000
1476	8-1321-01	テンビュール ソナタピロー(M)	17,000	18,000
1507	8-6619-02	ナーセントメディカルパット40	6,200	6,600
1507	8-6619-03	ナーセントメディカルパット50	8,200	8,800
1507	8-6619-04	ナーセントメディカルパット70	9,500	10,500
1507	8-6619-05	ナーセントメディカルパットスワロー	6,800	7,200
1507	8-6699-03	ナーセントパットA 3点セット	24,000	25,000
1507	8-6699-02	ナーセントパットA 2点セット	12,000	12,600
1507	8-6699-01	ナーセントパットL50	7,800	8,200
1507	8-6699-04	ナーセントミニ 2個セット	9,400	10,000
1507	8-6699-05	ナーセントミニ 4個セット	18,000	19,200
1538	7-2786-01	口腔ケア用ウェットシート MW8109	260	280
1538	7-2786-51	口腔ケアウェットシートMW8109ケース	9,500	10,200
1568	0-6651-01	車イス用酸素ボンベキャリアーHP3040	4,100	4,400
1568	0-6650-01	車イス用イルリガードル台 HP2010	3,570	3,800
1604	8-6476-01	松葉杖ラックTN-CR	83,000	92,000
1606	7-3435-01	食事用テーブルT2-A型	81,000	85,000
1606	7-3435-02	食事用テーブルT4-A型	105,000	109,000
1645	0-2442-12	便器用ブラシ ナイロン ブラ柄	1,900	2,100
1645	0-2442-11	尿器用ブラシ ナイロン ブラ柄	2,600	2,800
1645	8-5848-01	自在尿器ブラシ オレンジ	2,100	2,300
1645	8-5848-02	自在尿器ブラシ 青	2,100	2,300
1645	8-5848-03	自在尿器ブラシ 黄	2,100	2,300
1649	7-4335-01	チューブ固定クリップKR-1	19,000	23,500
1673	2-8110-13	ゴミ箱角12L	1,000	1,100
1689	0-7895-02	洗髪用チェアー NSC-02	350,000	380,000
1689	0-7895-01	洗髪用チェアー NSC-01	296,000	323,000
1697	0-8126-02	Uシートシャワーいす HS4271	11,100	12,000
1800	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	25,000	28,000
1800	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	26,000	29,000
1800	0-4394-01	ストップウォッチ 112. 7001-00	26,800	28,000



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価 格 改 定 表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	2-7570-31	食品微生物検査キットDDSマスターⅢ	598,000	635,500
1	6-8672-12	ピペットチップ1045-965 576入	5,600	5,900
3	2-7571-21	食品微生物検査キットDDSリキッドⅢ	985,000	998,000
13	1-4451-01	ふきふきチェックⅡ PF2002	35,200	37,670
26	3-3351-01	イージーディップTTC	16,500	19,000
26	3-3351-02	イージーディップM	16,500	19,000
38	3-5275-01	標準菌株O392Z	74,000	79,000
38	3-5275-02	標準菌株O998Z	74,000	79,000
38	3-5275-03	標準菌株O486Z	74,000	79,000
38	3-5275-04	標準菌株O320Z	74,000	79,000
38	3-5275-05	標準菌株O805Z	74,000	79,000
38	3-5275-06	標準菌株O896Z	74,000	79,000
38	3-5275-07	標準菌株O443Z	74,000	79,000
38	3-5275-09	標準菌株O487Z	74,000	79,000
38	3-5275-10	標準菌株O317Z	74,000	79,000
38	3-5275-11	標準菌株O306Z	74,000	79,000
38	3-5275-12	標準菌株O497Z	74,000	79,000
38	3-5275-13	標準菌株O366Z	74,000	79,000
38	3-5275-14	標準菌株O483Z	74,000	79,000
38	3-5275-15	標準菌株O871Z	74,000	79,000
38	3-5275-16	標準菌株O872Z	74,000	79,000
38	3-5275-17	標準菌株O688Z	74,000	79,000
38	3-5275-19	標準菌株O687Z	74,000	79,000
38	3-5275-20	標準菌株O242Z	74,000	79,000
38	3-5275-21	標準菌株O484Z	74,000	79,000
38	3-5275-22	標準菌株O353Z	74,000	79,000
38	3-5275-23	標準菌株O890Z	74,000	79,000
38	3-5275-24	標準菌株O485Z	74,000	79,000
38	3-5275-25	標準菌株O360Z	74,000	79,000
38	3-5275-26	標準菌株O827Z	74,000	79,000
38	3-5275-27	標準菌株O371Z	74,000	79,000
38	3-5275-28	標準菌株O385Z	74,000	79,000
38	3-5276-01	標準菌株8172	47,000	50,000
38	3-5277-01	標準菌株O392A	42,000	43,000
38	3-5277-02	標準菌株O998A	42,000	43,000
38	3-5277-03	標準菌株O486A	42,000	43,000
38	3-5277-04	標準菌株O1092A	42,000	43,000
38	3-5277-05	標準菌株O443A	42,000	43,000
38	3-5277-06	標準菌株O487A	42,000	43,000
38	3-5277-07	標準菌株O317A	42,000	43,000
38	3-5277-08	標準菌株O306A	42,000	43,000
38	3-5277-09	標準菌株O366A	42,000	43,000
38	3-5277-10	標準菌株O483A	42,000	43,000
38	3-5277-11	標準菌株O688A	42,000	43,000
38	3-5277-12	標準菌株O1090A	42,000	43,000
38	3-5277-13	標準菌株O419A	42,000	43,000
38	3-5277-14	標準菌株O484A	42,000	43,000
38	3-5277-15	標準菌株O699A	42,000	43,000
39	3-5278-01	標準菌株O392K	27,000	30,000
39	3-5278-02	標準菌株O998K	20,000	21,000
39	3-5278-03	標準菌株O486K	20,000	21,000
39	3-5278-04	標準菌株O443K	26,000	27,000
39	3-5278-05	標準菌株O896K	26,000	27,000
39	3-5278-06	標準菌株O318K	26,000	27,000
39	3-5278-07	標準菌株O487K	26,000	27,000
39	3-5278-08	標準菌株O317K	26,000	27,000
39	3-5278-09	標準菌株O306K	20,000	21,000
39	3-5278-10	標準菌株O366K	23,000	24,000
39	3-5278-11	標準菌株O497K	23,000	24,000
39	3-5278-12	標準菌株O483K	23,000	24,000
39	3-5278-13	標準菌株O872K	20,000	21,000
39	3-5278-14	標準菌株O871K	26,000	27,000
39	3-5278-15	標準菌株O684K	23,000	24,000
39	3-5278-16	標準菌株O688K	26,000	27,000
39	3-5278-17	標準菌株O813K	23,000	24,000
39	3-5278-18	標準菌株O129K	23,000	24,000
39	3-5278-19	標準菌株O277K	26,000	27,000
39	3-5278-20	標準菌株O687K	26,000	27,000
39	3-5278-21	標準菌株O1110K	27,000	30,000
39	3-5278-22	標準菌株O794K	27,000	30,000
39	3-5278-23	標準菌株O693K	23,000	24,000
39	3-5278-24	標準菌株O353K	18,000	19,000
39	3-5278-25	標準菌株O484K	20,000	21,000
39	3-5278-26	標準菌株O699K	26,000	27,000
39	3-5278-27	標準菌株O890K	23,000	24,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
39	3-5278-28	標準菌株O902K	23,000	24,000
39	3-5278-29	標準菌株O421K	26,000	27,000
39	3-5278-30	標準菌株O363K	23,000	24,000
39	3-5278-31	標準菌株O360K	18,000	19,000
39	3-5278-32	標準菌株O827K	23,000	24,000
39	3-5278-33	標準菌株O485K	23,000	24,000
39	3-5278-34	標準菌株O371K	20,000	21,000
39	3-5278-35	標準菌株O385K	20,000	21,000
44	2-8909-01	ベアリングローラー No. 102 両枠	3,500	3,900
44	2-8909-02	ベアリングローラー No. 400 両枠	6,800	7,500
46	2-4215-01	サンプル採取用バッグスタンドBG-SA	10,500	11,500
48	2-5312-07	ソコレックスSH 163SH0501	20,200	20,100
48	2-5312-08	ソコレックスSH 163SH0502	20,200	20,100
49	2-3555-01	培地分注器 MDS-100SA	128,000	135,000
49	1-5916-12	チューピングポンプチューブカートリッジH	6,000	7,000
52	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,500	3,800
52	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,500	4,900
52	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	7,500	8,200
53	1-5421-41	小型インキュベーター IC-150MA	75,000	78,000
54	1-6030-01	大型インキュベーター SIC-350	369,000	398,000
56	1-6150-01	クールインキュベーター ICI100	128,000	135,000
59	1-4601-11	ホットプレート用外部温度センサー	4,600	4,800
59	1-5424-02	サーマルロボ用オプション フタ	5,000	5,500
59	1-4165-01	冷却コイル TR-C	13,200	13,800
59	1-4166-01	外部循環ノズル TR-N	8,600	9,000
61	1-5521-02	出カリード線 OPC 2m	4,500	4,800
61	1-5518-01	恒温水槽(窓付)用フタ 27C	12,000	14,000
61	1-5518-02	恒温水槽(窓付)用フタ 42C	13,000	15,000
61	1-5518-03	恒温水槽(窓付)用フタ 70C	14,000	16,000
62	1-4595-21	ECウォーターバスEW-100R	25,000	27,000
62	1-2944-01	ECウォーターバスEW-100RD	37,000	39,000
62	1-4596-11	スノコ(丸形)	2,800	3,400
62	3-1480-01	大型ウォーターバスBWB-300	64,500	68,000
62	3-1496-01	バススターラー用攪拌スノコ	14,000	15,000
64	2-7940-31	ウォーターバススターラーWBS-80M	59,000	59,800
64	3-1496-01	バススターラー用攪拌スノコ	14,000	15,000
64	6-498-01	フラスコダイバーリングL 青	2,400	2,500
64	6-498-02	フラスコダイバーリングM 黄	2,100	2,200
64	6-498-03	フラスコダイバーリングS 赤	1,600	1,700
66	2-4216-01	コロニーカウンターライト台TLB-MP	26,000	27,500
66	2-5046-15	コロニーカウンター ライト台 R2D2	29,800	32,000
68	1-5479-01	ハンディーUVランプ LUV-4	19,000	19,900
68	1-5479-02	ハンディーUVランプ LUV-6	22,000	23,000
68	1-5479-03	ハンディーUVランプ LUV-16	35,000	37,000
68	1-5479-04	ハンディーUVランプ SUV-4	21,500	22,500
68	1-5479-05	ハンディーUVランプ SUV-6	32,000	33,500
68	1-5479-06	ハンディーUVランプ SUV-16	40,000	42,000
68	1-5479-07	ハンディーUVランプ SLUV-4	28,000	29,500
68	1-5479-08	ハンディーUVランプ SLUV-6	39,500	41,500
68	1-5479-09	ハンディーUVランプ SLUV-8	48,000	50,500
68	1-5479-20	ハンディーUVランプ用アクセサリ 暗箱	22,500	23,600
68	1-5479-21	ハンディーUVランプ用ランプスタンド	7,100	7,500
68	1-5479-22	UVランプビューイングキャビネット	118,000	124,000
68	1-5479-14	ビューイングキャビネット用交換電球	600	630
69	2-692-11	ハンディーコロニーカウンター	22,000	25,000
71	1-3712-11	XYステージ SKS-LXY-C	49,000	56,000
71	1-3712-12	側視観察用プリズムSKL-P01	15,000	17,500
72	1-7060-11	交換ハロゲン球6V20W MIC-203	920	990
72	1-1619-01	生物顕微鏡BM2100	212,000	214,000
79	3-5279-01	バイオロジカルインジケーター1-6100	25,000	16,000
79	3-5279-05	バイオロジカルインジケーター3-5100	25,000	18,000
79	3-5279-06	バイオロジカルインジケーター3-6100	75,000	24,000
79	3-5279-11	バイオロジカルインジケーターACD/6	100,000	120,000
80	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,500	3,800
80	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,500	4,900
80	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	7,500	8,200
83	6-423-01	自在型スタンド AN型	27,500	28,900
83	6-132-11	フリーヘッド自在型スタンド ANB型	35,000	36,800
83	1-315-02	攪拌機用十字クランプ	14,600	15,400
84	6-8691-04	乳脂計 牛乳用メスビペット 2.2mL	600	640
86	2-834-01	ゴムビペット-C43960005DA	850	980
86	2-834-02	ゴムビペット-C43960010BL	850	980
86	2-834-03	ゴムビペット-C43960015RE	850	980
86	2-834-04	ゴムビペット-C43960020YE	850	980
86	2-834-05	ゴムビペット-C43960025OR	850	980

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	3-5323-11	マイクロベットスタンド NJ2	6,200	6,700
89	3-5322-01	マイクロベットスタンドJGN2 6本掛	9,600	10,400
89	2-7583-01	マイクロベット置き NM-PO1	1,400	1,600
90	6-8672-12	ビベットチップ1045-965 576入	5,600	5,900
90	3-1464-01	ビベットラックSPR-3	8,300	9,200
90	3-1464-02	ビベットラックSPR-6	11,400	12,500
90	3-5660-01	ビベット掛ハーフ ウェーブ型ミニ	1,400	1,900
90	3-203-01	ビベット掛 ウェーブ型	2,700	2,800
92	1-4659-04	ディスボカップブロー成形 300ml一個	36	38
92	1-4659-05	ディスボカップブロー成形 500ml一個	43	45
92	1-4659-06	ディスボカップブロー成形1000ml一個	75	78
92	1-4659-07	ディスボカップブロー成形2000ml一個	165	170
92	1-4659-11	ディスボカップブロー成形100mlケース	11,300	11,700
92	1-4659-12	ディスボカップブロー成形150mlケース	15,400	15,800
92	1-4659-13	ディスボカップブロー成形200mlケース	22,600	23,300
92	1-4659-14	ディスボカップブロー成形300mlケース	15,400	16,000
92	1-4659-15	ディスボカップブロー成形500mlケース	9,400	9,700
92	1-4659-16	ディスボカップブロー成形 1000ml箱	6,600	6,800
92	1-4659-17	ディスボカップブロー成形 2000ml箱	15,200	15,700
93	5-077-01	ディスボカップ 100ml V-100	16	17
93	5-077-02	ディスボカップ 150ml V-150	19	20
93	5-077-03	ディスボカップ 200ml V-200	28	30
93	5-077-06	ディスボカップ 1L V-1000	82	87
93	5-077-07	ディスボカップ 2L V-2000	174	179
93	5-077-11	ディスボカップ 100mL 1000コ入	12,600	13,800
93	5-077-12	ディスボカップ 150mL 1000コ入	15,800	17,000
93	5-077-13	ディスボカップ 200mL 1000コ入	24,200	25,800
93	5-077-16	ディスボカップ 1L 100コ入	7,600	8,000
93	5-077-17	ディスボカップ 2L 100コ入	15,400	16,000
96	2-4960-01	セーフティボトルQ109F0-024C	570	580
96	2-4960-02	セーフティボトルQ111F0-012C	850	860
96	2-4961-01	セーフティボトルQ109A0-024C	570	580
96	2-4961-02	セーフティボトルQ111A0-024C	850	860
96	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,080	1,150
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	700	760
96	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	720	840
96	1-4730-01	ハンドラップ PH-200	1,250	1,290
96	1-4730-02	ハンドラップ PH-500	1,380	1,420
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	700	760
96	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	720	840
97	4-5663-01	洗浄瓶カラフルバリエ細口レッド100ml	130	140
97	4-5663-02	洗浄瓶カラフルバリエ細口レッド250ml	160	170
97	4-5663-03	洗浄瓶カラフルバリエ細口レッド500ml	200	210
97	4-5663-04	洗浄瓶カラフルバリエ(細口)レッド 1L	260	270
97	4-5664-01	洗浄瓶カラフルバリエ細口イエロ100ml	130	140
97	4-5664-02	洗浄瓶カラフルバリエ細口イエロ250ml	160	170
97	4-5664-03	洗浄瓶カラフルバリエ細口イエロ500ml	200	210
97	4-5664-04	洗浄瓶カラフルバリエ(細口)イエロ1L	260	270
97	4-5665-01	洗浄瓶カラフルバリエ細口ブルー100ml	130	140
97	4-5665-02	洗浄瓶カラフルバリエ細口ブルー250ml	160	170
97	4-5665-03	洗浄瓶カラフルバリエ細口ブルー500ml	200	210
97	4-5665-04	洗浄瓶カラフルバリエ(細口)ブルー 1L	260	270
97	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	130	140
97	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	150	160
97	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	180	190
97	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	240	250
97	3-5289-01	洗浄瓶ラック100ml用ラック	3,500	3,700
97	3-5289-02	洗浄瓶ラック250ml用ラック	3,750	3,900
97	3-5289-03	洗浄瓶ラック500ml用ラック	4,000	4,200
98	1-5164-11	電子天秤 IB-300	31,000	33,000
98	1-5164-12	電子天秤 IB-1K	29,000	30,500
98	1-5164-13	電子天秤 IB-3K	30,000	33,000
101	1-3145-01	ディスボトレイ DT-1 500入	4,200	4,300
101	1-3145-02	ディスボトレイ DT-2 500入	7,400	7,600
101	1-3145-03	ディスボトレイ DT-3 200入	6,400	6,600
101	1-3145-04	ディスボトレイ DT-4 100入	5,500	5,700
101	1-3145-05	ディスボトレイ DT-5 100入	8,000	8,250
105	3-4770-11	マイクロザルトディスペンサ1ZE0028	15,800	16,500
105	3-4768-01	フィルタ16D01-10-07BL100	18,000	19,000
105	3-4768-02	フィルタ16D01-10-07BL100	18,000	19,000
105	3-4768-03	フィルタ16D01-25-07BK250	15,000	16,000
105	3-4768-04	フィルタ16D01-25-H6BK250	15,000	16,000
105	3-4768-05	フィルタ16D01-10-07TG100	8,200	8,800
105	3-4768-06	フィルタ16D01-10-H6TG100	8,200	8,800
105	3-4768-07	フィルタ16D01-25-07TF250	5,800	6,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
105	3-4768-08	フィルタ16D01-25-H6TF250	5,800	6,200
105	3-4768-09	フィルタ16D03-10-H6BL100	18,000	19,000
105	3-4768-10	フィルタ16D03-25-H6BK250	15,000	16,000
105	3-4768-11	フィルタ16D03-25-05BK250	15,000	16,000
105	3-4768-12	フィルタ16D03-10-H6TG100	8,200	8,800
105	3-4768-13	フィルタ16D03-25-H6TF250	5,800	6,200
105	3-4768-14	フィルタ16D03-25-05TF250	5,800	6,200
105	3-4768-15	フィルタ16D02-10-06BL100	18,000	19,000
105	3-4768-16	フィルタ16D02-25-06BK250	15,000	16,000
105	3-4768-17	フィルタ16D02-10-06TG100	8,200	8,800
105	3-4768-18	フィルタ16D02-25-06TF250	5,800	6,200
107	3-4773-02	47mm用フィルタベース 1ZU0002	32,400	34,000
107	3-4773-03	50mm用フィルタベース 16840	28,800	30,000
108	1-7482-11	マルチエアーステーションMAS-1	26,600	28,000
109	1-5834-01	アスピレーター AS-01	76,000	78,000
109	3-4772-01	ダイヤフラムポンプ166MP-4	168,000	178,000
109	3-4772-11	ダイヤフラムポンプ1ZAS-0007	1,600	1,800
110	5-1017-01	角度付きロート 45mm	500	680
110	5-1017-02	角度付きロート 60mm	560	760
110	5-1017-03	角度付きロート 75mm	680	900
110	5-1017-04	角度付きロート 90mm	930	1,120
110	5-1017-06	角度付きロート φ120	4,500	5,300
110	5-1017-07	角度付きロート φ150	5,700	6,700
111	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,500	7,900
111	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	67,500	71,100
112	1-8549-01	アズノールシャーレφ40×13.5五百入	4,000	4,200
112	1-8549-02	アズノールシャーレφ55×17 500入	6,000	6,400
112	1-8549-03	アズノールシャーレφ70×16.5六百入	8,300	8,800
113	2-4217-01	逆さ置き対応シャーレラックSTS-10	5,800	6,200
113	2-2044-01	スリムシャーレラック SDR-2	4,500	4,700
113	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,400	5,600
113	3-1467-01	ディッシュラックTCR-35	4,500	4,700
113	3-1467-02	ディッシュラックTCR-60	4,800	5,000
113	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,400	5,600
113	3-1467-03	ディッシュラックTCR-150	4,400	4,600
114	1-2250-01	遠沈管用ラック15ml用	3,800	3,900
114	1-2250-02	遠沈管用ラック50ml用	4,200	4,400
114	1-2251-01	遠沈管用自立アダプタ15ml用	1,300	1,400
114	1-2251-02	遠沈管用自立アダプタ50ml用	1,800	1,900
115	1-1600-01	ピオラマイクロチューブ 1.5ml	1,800	1,900
115	1-1600-02	ピオラマイクロチューブ 2ml	2,700	2,800
115	1-1600-03	ピオラマイクロチューブ滅菌済 1.5ml	1,900	2,000
115	1-1600-04	ピオラマイクロチューブ滅菌済 2ml	2,100	2,200
115	2-4127-01	ピオラチューブラック PR-50	1,150	1,200
116	1-1599-01	PCRチューブ 0.2mlフラットキャップ	3,300	3,500
116	1-1599-02	PCRチューブ 0.2mlドームキャップ	3,300	3,500
116	1-1599-03	PCRチューブ 0.2ml8連フラット	6,800	7,000
116	1-1599-04	PCRチューブ 0.2ml8連ドーム	6,800	7,000
117	6-296-44	試験管 A-ウイダー 直口	4,600	4,400
119	3-5355-01	斜面培地作成用試験管傾斜台SSK-010	2,100	2,200
119	2-7915-01	傾斜型試験管立て KER30-10	2,400	2,500
119	2-7915-02	傾斜スタンド KE-STAND	2,000	2,100
119	2-715-01	傾斜角可変スタンドφ20試験管用	7,500	7,900
119	2-715-02	傾斜角可変スタンドφ30遠沈管用	8,500	8,900
120	5-5050-01	グリップ固定試験管立F187490000	3,350	3,500
120	5-5050-02	グリップ固定試験管立F187490001	3,350	3,500
123	6-9751-01	白金耳スタンド HK-1	800	870
123	6-9751-02	白金耳スタンドSUS HK-1S	1,500	1,650
124	2-3846-01	フレアー滅菌器SAS-3000	64,300	68,000
127	1-9385-21	エコノミーホットプレートEHP-170N	24,200	26,000
127	1-9385-22	エコノミーホットプレートEHP-250N	35,000	36,500
127	1-9385-23	エコノミーホットプレートEHP-400N	58,000	59,500
129	1-4602-41	マグネチックスターラー RS-1AN	16,500	19,000
129	1-4604-31	マグネチックスターラーRS-4AN	57,200	59,500
129	1-4605-31	マグネチックスターラーRS-6AN	86,400	89,000
129	1-4606-31	ホットスターラREXIM RSH-1AN	28,400	30,000
129	2-4990-01	パソリナミニスターラーCT-MINI	7,300	7,800
131	3-3444-01	攪拌機付タンク	175,000	183,400
131	3-3481-01	低残量タンクKCT-50(タンク)	233,800	234,400
131	3-3481-02	低残量タンクKCT-100(タンク)	263,800	264,400
131	3-3481-11	低残量タンクKMC-408 40W	169,400	209,000
131	3-3481-12	低残量タンクKMC-608 60W	176,400	209,000
135	3-5364-02	ディスクNM04711BLA045	8,000	8,100
137	6-633-38	ユニパック100枚入 滅菌済 H4-ST	1,020	1,120
137	6-633-39	ユニパック100枚入 滅菌済 I4-ST	1,260	1,460

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
138	6-8762-01	ナスコ・ワールバックBOO 679WA	8,700	9,700
138	6-8762-02	ナスコ・ワールバックBOO 736WA	12,000	13,500
138	6-8762-03	ナスコワイマルバックパック 1255WA	18,000	21,000
138	1-1749-02	ナスコ・ワールバック B01065WA	14,600	15,000
138	1-1749-03	ナスコ・ワールバック B01297WA	19,200	20,000
139	2-3259-01	食品検体容器23213-2	4,400	4,600
139	2-3259-04	食品検体容器23223-2B	6,600	6,950
140	5-077-31	ディスポカップ 滅菌済 V100ST	1,290	1,330
140	5-077-33	ディスポカップ 滅菌済 V200ST	2,160	2,220
140	5-077-35	ディスポカップ 滅菌済 V500ST	3,230	3,330
140	5-128-01	UMサンプル瓶 50mL(ガラス製)	90	93
140	5-128-02	UMサンプル瓶 100mL(ガラス製)	110	115
140	5-128-03	UMサンプル瓶 200mL(ガラス製)	125	130
140	5-128-04	UMサンプル瓶 450mL(ガラス製)	180	185
140	5-128-05	UMサンプル瓶 900mL(ガラス製)	250	260
140	5-128-21	UMサンプル瓶 50ml 100入	8,250	8,500
140	5-128-22	UMサンプル瓶 100ml 100入	9,750	10,000
140	5-128-23	UMサンプル瓶 200ml 50入	5,500	5,650
140	5-128-24	UMサンプル瓶 450ml 24入	3,900	4,000
140	5-128-25	UMサンプル瓶 900ml 20入	4,500	4,600
145	2-8388-01	キッチンバサミ オールステンレス	3,400	3,900
146	1-9404-01	PPミクロスパーテル 150mm	2,300	2,400
146	1-9404-02	PPミクロスパーテル 180mm	2,500	2,600
150	8-1541-01	封印シール KE-20NA レッド	3,500	3,700
150	6-716-01	パラフィルムカッター	8,900	9,800
152	2-4682-02	アイホイル10	750	800
152	5-5692-01	アイホイルディスペンサー AF-50	3,380	3,700
152	5-5692-02	アイホイルディスペンサー AF-100	3,900	4,300
153	5-5378-12	アイワイブ プラスチックケース	5,300	5,600
153	5-5719-01	キムワイピングホルダー K MAG	5,800	6,100
156	4-046-01	手洗用ブラシ 小95×50×20	840	930
156	4-046-02	手洗用ブラシ 大105×53×20	980	1,100
156	4-047-01	ビーカー用柄付ブラシ240×80×130	1,030	1,150
156	4-048-01	ビュレット用ブラシ810×42×105	320	360
156	4-049-01	ビベット用ブラシ660×30×95	210	240
156	4-050-01	細管用ブラシ 450×15×75	120	140
156	4-051-01	試験管用ブラシ250×40×50	130	150
156	4-052-01	瓶洗用両毛2号ブラシ340×75×75	450	500
156	4-052-02	瓶洗用両毛5号ブラシ460×90×90	510	570
156	4-052-03	瓶洗用両毛10号515×100×100	620	690
156	4-053-01	注射器用ブラシ 小195×21×40	140	160
156	4-053-02	注射器用ブラシ 中245×25×60	200	220
156	4-053-03	注射器用ブラシ 大 295×30×80	260	290
156	4-053-04	ブラシ 注射器50cc用 特大	380	420
156	2-8925-01	柄付ボトルブラシ 中 ブルー	920	1,050
156	2-8925-02	柄付ボトルブラシ 中 ピンク	920	1,050
156	2-8925-03	柄付ボトルブラシ 中 グリーン	920	1,050
157	3-1376-11	クリーンUVロッカー AWG-H2	320,000	336,000
167	3-1556-01	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ2段	11,500	12,500
167	3-1556-02	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ3段	15,500	16,500
167	3-1556-03	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ2段	16,500	17,500
167	3-1556-04	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ3段	21,500	22,500
167	3-413-11	ニューマテリアルワゴンAN型	22,000	23,000
167	3-413-12	ニューマテリアルワゴンBN型	19,300	20,300
169	3-5287-01	両面クリーンベンチCTW-900UVAD	290,000	304,000
169	3-5287-02	両面クリーンベンチCTW1200UVAD	380,000	399,000
169	3-5338-21	クリーンベンチCT-600AD	121,000	127,000
169	3-5338-22	クリーンベンチCT-900AD	159,000	167,000
169	3-5338-23	クリーンベンチCT-900AD-D	277,000	291,000
169	3-5338-24	クリーンベンチCT-1200AD	210,000	221,000
169	3-5338-25	クリーンベンチCT-1200AD-D	462,000	485,000
169	2-4684-51	クリーンベンチCT-600UVAD	135,000	142,000
169	2-4684-52	クリーンベンチCT-900UVAD	174,000	183,000
169	2-4684-53	クリーンベンチCT-1200UVAD	231,000	243,000
170	3-4055-21	簡易型クリーンブース AI型	52,000	55,000
170	3-4055-22	簡易型クリーンブース AIW型	96,000	101,000
170	3-4055-23	簡易型クリーンブース AI-ION型	145,000	153,000
170	2-714-01	簡易型クリーンブースAI型-C	53,000	56,000
170	2-714-02	簡易型クリーンブースAIW型-C	93,000	98,000
170	3-4045-22	コンパクトクリーンブースTY-33AD	164,000	172,000
170	1-1041-01	パイプ式ブース KB-1520	125,000	132,000
170	1-1041-02	パイプ式ブース KB-1520B	134,000	141,000
171	3-4451-21	クリーンベンチTCB-900AD	660,000	680,000
171	3-4451-22	クリーンベンチTCB-1200AD	820,000	850,000
171	3-4451-23	クリーンベンチTCB-1500AD	960,000	990,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
171	3-4451-24	クリーンベンチTCB-1800AD	1,030,000	1,060,000
171	2-4686-31	クリーンベンチBTCB-900UVAD	670,000	700,000
171	2-4686-32	クリーンベンチBTCB-1200UVAD	830,000	860,000
171	2-4686-33	クリーンベンチBTCB-1500UVAD	970,000	1,020,000
171	2-4686-34	クリーンベンチBTCB-1800UVAD	1,050,000	1,090,000
174	1-4712-11	クリーンカバーシェルフCC-09FAD	123,000	130,000
174	1-4712-12	クリーンカバーシェルフCC-12FAD	138,000	145,000
174	1-4712-13	クリーンカバーシェルフCC-15FAD	178,000	187,000
179	1-5207-01	スタンダードデシケータBG SDBG1P	58,000	61,000
179	1-5207-02	スタンダードデシケータBG SDBG1S	64,000	68,000
179	1-5207-03	スタンダードデシケータBG SDBG1KP	62,000	66,000
179	1-5207-04	スタンダードデシケータBG SDBG1KS	68,000	72,000
179	1-5208-01	スタンダードデシケータBG SDBG2P	47,000	50,000
179	1-5208-02	スタンダードデシケータBG SDBG2S	49,000	52,000
179	1-045-11	デシケータBG型S・W予備棚板新タイプ	4,100	4,400
179	1-987-11	デシケータNS・NW用樹脂棚板 新タイプ	2,400	2,700
182	1-4080-01	薬品保管ユニット SP1-UT	50,000	53,000
182	1-4080-02	薬品保管ユニット SP2-UT	80,000	83,000
182	1-4080-03	薬品保管ユニット SP2-UT	73,000	76,000
182	1-4086-02	薬品保管ユニット SPG-UT	75,000	78,000
182	5-085-11	廃液回収容器黄色(専用ロート付き)	2,200	2,300
182	5-085-12	廃液回収容器グレー(専用ロート付き)	2,200	2,300
191	2-5785-12	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A	20,200	20,500
193	6-7702-01	標準温度計(棒状) No. 0 成績書付	40,000	47,000
193	6-7702-02	標準温度計(棒状) No. 1 成績書付	13,000	15,000
193	6-7702-03	標準温度計(棒状) No. 2 成績書付	15,000	17,000
193	6-7702-04	標準温度計(棒状) No. 3 成績書付	17,000	20,000
193	6-7702-05	標準温度計(棒状) No. 4 成績書付	20,000	24,000
193	6-7702-06	標準温度計(棒状) No. 5 成績書付	26,000	30,000
193	6-7702-07	標準温度計(棒状) No. 6 成績書付	33,000	38,000
193	6-7702-08	標準温度計(棒状) No. 7 成績書付	41,000	48,000
193	6-7703-01	標準温度計(二重管) No. 0	53,000	61,000
193	6-7703-02	標準温度計(二重管) No. 1	27,000	31,000
193	6-7703-03	標準温度計(二重管) No. 2	30,000	35,000
193	6-7703-04	標準温度計(二重管) No. 3	34,000	39,000
193	6-7703-05	標準温度計(二重管) No. 4	40,000	46,000
193	6-7703-06	標準温度計(二重管) No. 5	52,000	59,000
193	6-7703-07	標準温度計(二重管) No. 6	60,000	69,000
193	6-7703-08	標準温度計(二重管) No. 7	69,000	80,000
204	1-6400-01	標準比重計 7本組 大型	37,900	44,000
204	1-6400-02	標準比重計 大型 No. 1	4,080	4,800
204	1-6400-03	標準比重計 大型 No. 2	3,480	4,000
204	1-6400-04	標準比重計 大型 No. 3	3,480	4,000
204	1-6400-05	標準比重計 大型 No. 4	3,480	4,000
204	1-6400-06	標準比重計 大型 No. 5	4,080	4,800
204	1-6400-07	標準比重計 大型 No. 6	6,280	7,400
204	1-6400-08	標準比重計 大型 No. 7	6,280	7,400
204	1-6400-09	標準比重計 7本組 小型	28,800	34,000
204	1-6400-10	標準比重計 小型 No. 1	3,560	4,200
204	1-6400-11	標準比重計 小型 No. 2	2,600	3,000
204	1-6400-12	標準比重計 小型 No. 3	2,600	3,000
204	1-6400-13	標準比重計 小型 No. 4	2,600	3,000
204	1-6400-14	標準比重計 小型 No. 5	3,560	4,200
204	1-6400-15	標準比重計 小型 No. 6	5,400	6,400
204	1-6400-16	標準比重計 小型 No. 7	5,400	6,400
204	1-6205-01	10度間重ボーマ度計 JC-9320	3,880	4,000
204	1-6205-02	10度間重ボーマ度計 JC-9321	3,880	4,000
204	1-6205-03	10度間重ボーマ度計 JC-9322	3,880	4,000
204	1-6205-04	10度間重ボーマ度計 JC-9323	3,880	4,000
204	1-6205-05	10度間重ボーマ度計 JC-9324	4,760	5,000
204	1-6205-06	10度間重ボーマ度計 JC-9325	7,680	8,000
204	1-6205-07	10度間重ボーマ度計 JC-9326	7,680	8,000
210	2-6358-01	パーソナルpH計 PH71-11JAA	80,300	78,000
210	2-6358-02	パーソナルpH計 PH72-21JAA	87,500	85,000
210	2-6358-11	予備電極 PH72SN-11-AA	24,500	24,000
210	2-6358-12	予備電極 PH72SN-21-AA	24,500	24,000
210	2-6358-13	ORP電極 OR72SN-41-AA	26,500	26,000
210	2-6358-14	pH電極 PH72SN-32-AA	26,500	26,000
210	2-6358-15	pH電極 PH72SN-33-AA	26,500	26,000
211	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	27,000	29,000
211	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	11,500	12,000
214	1-709-01	導電率計ULTRAPEN PT1	25,000	27,000
219	2-6425-13	滅菌採水瓶500ml(パイポ入)100入	29,400	27,000
219	2-6425-04	滅菌採水瓶 1000ml/パイポ入 50入	23,400	20,500
219	2-6425-17	滅菌採水瓶500ml(パイポ無)100入	26,400	23,000

■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
219	2-6425-08	滅菌採水瓶 1000mlハイボ無 50入	20,800	19,000
223	2-5975-01	ラピッドDPD試薬 25g	4,500	4,600
223	2-5975-03	ラピッドDPDタブレット 100錠	2,300	2,400
223	2-5975-04	ラピッドDPDタブレット－ES	2,100	2,200
242	2-4755-01	キューベトラック 18520－0000	3,050	3,300
243	6-8500-21	サンプル用残存酸素計 RO－103S本体	390,000	390,500
243	6-8500-22	残留酸素計 RO－103KS	320,000	320,500
243	6-8500-31	交換用センサー WA－SGF	18,000	18,500
243	6-8500-32	おくだけサンブラー PO－1	50,000	50,500
243	6-8500-34	加・減圧用サンブラー S－2	80,000	80,500
255	3-5440-01	光学式屈折計45－01	32,000	22,000
255	3-5440-02	光学式屈折計45－02	32,000	22,000
255	3-5440-04	光学式屈折計45－03	32,000	22,000
255	3-5440-05	光学式屈折計45－08	32,000	22,000
255	3-5440-06	光学式屈折計45－05	33,000	22,000
255	3-5440-07	光学式屈折計45－06	33,000	22,000
255	3-5440-08	光学式屈折計45－65	35,000	26,000
257	3-4681-01	携帯型デジタル屈折計38－28	43,000	26,000
257	3-4681-02	携帯型デジタル屈折計38－A1	79,000	49,000
257	3-4681-03	携帯型デジタル屈折計38－54	54,000	29,000
257	3-4681-04	携帯型デジタル屈折計38－A3	88,000	51,000
257	3-4681-05	携帯型デジタル屈折計38－B1	88,000	51,000
257	3-4681-06	携帯型デジタル屈折計38－H6	88,000	51,000
257	3-4681-07	携帯型デジタル屈折計38－H7	88,000	51,000
257	3-4681-08	携帯型デジタル屈折計38－H8	88,000	51,000
261	3-5976-01	簡易食品包装容器 角小17－13	160	180
261	3-5104-02	APベジBOX115－250本体	560	620
261	3-5104-03	APベジBOX126－320本体	640	710
261	3-5104-11	T－APベジBOX100TC 100用	440	490
261	3-5104-12	T－APベジBOX115TC 115用	490	540
261	3-5107-01	フードバックMFP丸弁18本体	930	1,030
261	3-5107-02	フードバックMSDキャレ18－18本体	990	1,090
261	3-5107-11	フードバックT－MFP丸弁18嵌合蓋	920	1,020
261	3-5107-12	フードバックT－キャレ18－18嵌合蓋	940	1,040
262	3-5103-01	丸タイプPPSA丸110－200内嵌合R	910	1,000
262	3-5103-02	丸タイプPPSA丸120－300内嵌合R	1,040	1,150
262	3-5103-03	丸タイプPPSA丸130－380内嵌合R	1,240	1,370
262	3-5109-01	フードバック丸型MS66－60BL本体	660	730
262	3-5109-02	フードバック丸型MS76－90BL本体	780	860
262	3-5109-03	フードバックMS86－120BL本体	980	1,080
262	3-5109-11	フードバック丸型T－MS66TC嵌合蓋	540	600
262	3-5109-12	フードバック丸型T－MS76TC嵌合蓋	580	640
262	3-5109-13	フードバック丸型T－MS86TC嵌合蓋	680	750
262	2-3530-01	フードバック 丸100－170	1,300	1,430
262	2-3530-02	フードバック 丸120－280	1,550	1,710
262	2-3530-03	フードバック 丸129－430	1,900	2,090
262	2-3530-11	フードバック T－丸100	800	880
262	2-3530-12	フードバック T－丸120	1,020	1,120
262	2-3530-13	フードバック T－丸129	1,150	1,270
266	3-5439-01	ハンディシーラーUSBタイプ	2,800	1,900
267	2-3588-01	ポリエチレン袋 No. 1	150	160
267	2-3588-02	ポリエチレン袋 No. 2	150	170
267	2-3588-03	ポリエチレン袋 No. 3	160	180
267	2-3588-04	ポリエチレン袋 No. 4	180	200
267	2-3588-05	ポリエチレン袋 No. 5	180	200
267	2-3588-06	ポリエチレン袋 No. 6	200	220
267	2-3588-07	ポリエチレン袋 No. 7	220	240
267	2-3588-08	ポリエチレン袋 No. 8	230	250
267	2-3588-09	ポリエチレン袋 No. 9	240	260
267	2-3588-10	ポリエチレン袋 No. 10	310	340
267	2-3588-11	ポリエチレン袋 No. 11	330	360
267	2-3588-12	ポリエチレン袋 No. 12	460	500
267	2-3588-13	ポリエチレン袋 No. 13	520	560
267	2-3588-14	ポリエチレン袋 No. 14	570	620
267	2-3588-15	ポリエチレン袋 No. 15	680	740
267	2-3588-16	ポリエチレン袋 No. 16	1,040	1,130
267	2-3588-17	ポリエチレン袋 No. 17	1,080	1,170
267	2-3588-18	ポリエチレン袋 No. 18	1,270	1,380
267	2-3588-19	ポリエチレン袋 No. 19	1,380	1,490
267	2-3588-20	ポリエチレン袋 No. 20	1,650	1,780
267	2-3589-01	ポリエチレン袋 No. 801	140	160
267	2-3589-02	ポリエチレン袋 No. 802	150	160
267	2-3589-03	ポリエチレン袋 No. 803	170	180
267	2-3589-08	ポリエチレン袋 No. 808	270	290
267	2-3589-09	ポリエチレン袋 No. 809	300	310

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
267	2-3589-10	ポリエチレン袋 No. 810	380	390
267	2-3589-11	ポリエチレン袋 No. 811	460	470
267	2-3589-12	ポリエチレン袋 No. 812	580	600
267	2-3589-13	ポリエチレン袋 No. 813	730	760
267	2-3589-14	ポリエチレン袋 No. 814	850	880
267	2-3589-16	ポリエチレン袋 No. 816	1,210	1,250
267	2-3589-17	ポリエチレン袋 No. 817	1,330	1,400
267	2-3589-18	ポリエチレン袋 No. 818	1,490	1,560
267	2-3589-19	ポリエチレン袋 No. 819	1,670	1,710
267	2-3589-20	ポリエチレン袋 No. 820	2,060	2,100
269	2-3129-02	液体クロマトグラフ試薬330－01216	2,500	2,550
269	2-3129-03	液体クロマトグラフ試薬330－01516	3,000	3,050
270	2-3647-02	試薬500mlアセトン010－00265	920	940
270	2-3647-09	試薬 硫酸アンモニウム010－02705	1,150	1,300
270	2-3647-14	試薬 n－ブタノール 020－02485	1,070	1,100
270	2-3647-28	試薬 n－ヘキサン 080－00335	970	990
270	2-3647-42	試薬 石油エーテル 160－01005	1,050	1,070
270	2-3647-43	試薬25g臭化カリウム160－06442	900	1,250
270	2-3647-52	試薬 2－ブロパノール160－04905	970	990
270	2-3647-63	試薬 次亜塩素酸Na 190－02525	700	800
270	2-3127-03	アンモニア水(28%)010－01895	2,100	2,050
270	2-3127-05	クロホルム 030－02245	3,250	2,450
270	2-3127-10	硝酸(1.38)特級 140－01155	2,100	2,050
270	2-3127-12	水酸化ナトリウム 190－02475	2,450	2,400
270	2-3127-13	500ML 硫酸 190－05085	2,100	2,050
270	2-3127-22	石油ベンゼン特級 160－00955	950	970
270	2-3127-25	500g炭酸水素Na190－01535	1,100	1,300
270	2-3127-26	りん酸三Na12水和 190－03185	1,250	1,600
270	2-3127-27	亜硫酸ナトリウム190－03745	1,000	1,100
270	2-3127-29	尿素500g 210－00095	1,200	1,500
272	1-4731-73	APクリンマット 中粘着 4590白	17,250	17,300
280	2-3550-11	除電ブレード 交換用ひも	55,200	61,000
285	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパーWS－B	700	600
285	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパーWS－W	700	600
285	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパーWS－R	700	600
285	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパーWL－B	1,040	900
285	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパーWL－W	1,040	900
285	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパーWL－R	1,040	900
285	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS－B	900	800
285	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS－W	900	800
285	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS－R	900	800
285	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL－B	1,700	1,480
285	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL－W	1,700	1,480
285	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL－R	1,700	1,480
286	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	1,150	1,000
286	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	1,150	1,000
286	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	1,150	1,000
286	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,850	1,600
286	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,850	1,600
286	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,850	1,600
286	3-4937-01	メタルディテクトショベルS－B	26,000	22,300
286	3-4937-02	メタルディテクトショベルS－W	26,000	22,300
286	3-4937-03	メタルディテクトショベルS－R	26,000	22,300
286	3-4937-04	メタルディテクトショベルL－B	28,100	24,300
286	3-4937-05	メタルディテクトショベルL－W	28,100	24,300
286	3-4937-06	メタルディテクトショベルL－R	28,100	24,300
288	3-4938-01	メタルディテクトボールペン黒	1,400	1,250
288	3-4938-02	メタルディテクトボールペン青	1,400	1,250
288	3-4938-03	メタルディテクトボールペン赤	1,400	1,250
290	1-8370-01	クシ型静電気除去ブラシ 330	9,300	10,300
290	1-8370-02	クシ型静電気除去ブラシ 270	8,500	9,350
290	1-8370-03	クシ型静電気除去ブラシ 210	7,600	8,400
290	1-8370-04	クシ型静電気除去ブラシ 160	4,600	5,100
290	1-8370-05	クシ型静電気除去ブラシ 120	3,700	4,100
294	2-7433-05	防虫対策用ブラシ BF6－HSSY 1M	5,000	4,300
294	2-7433-06	防虫対策用ブラシ BF6－HSSY 5M	21,320	18,300
294	2-7433-09	防虫対策用ブラシBF6－HSS 1M	5,000	4,300
294	2-7433-10	防虫対策用ブラシBF6－HSS 5M	21,320	18,300
303	6-912-01	手袋ホルダー 壁掛 A型	2,700	3,300
305	2-4977-03	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスS	350	380
323	1-3349-01	スリーブエブロンPRE－TFGR M	13,200	13,900
323	1-3349-02	スリーブエブロンPRE－TFGR L	13,200	13,900
323	1-3349-03	スリーブエブロンPRE－TFGR XL	13,200	13,900
334	2-634-01	ハンガーラックSHRF1800－600	47,500	50,000
334	2-634-02	ハンガーラックSHRF1800－1200	52,500	55,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
334	2-634-03	ハンガーラックSHRF2000-600	49,500	52,000
334	2-634-04	ハンガーラックSHRF2000-1200	54,500	57,000
341	2-8924-01	手洗ブラシ NO. 600	250	280
344	8-8634-01	自動手指消毒器MAD-101	8,800	9,800
346	2-3774-01	ハンドタオルケース APT80	3,650	3,850
346	5-5374-02	ハンドタオルケース ライト	3,150	3,300
346	2-3774-01	ハンドタオルケース APT80	3,650	3,850
347	8-5911-01	ナビエータオル AS2631	28,600	29,800
349	3-5084-01	流水式靴底洗浄装置KSW-S02	395,000	450,000
349	3-5084-02	流水式靴底洗浄装置KSW-S02D	495,000	550,000
349	2-8985-01	靴底洗浄装置 KSW-J01	400,000	450,000
349	2-8985-11	給水マット台 KSW-WAU02	74,000	75,000
351	2-8515-01	小型オゾン脱臭装置 KPO-T02	128,000	146,000
352	3-5082-01	熱風方式小型消毒保管庫KSB-M02	350,000	380,000
352	3-5082-02	熱風方式小型消毒保管庫KSB-M02KB	370,000	400,000
364	0-7279-11	電動噴霧器 ターンテーブル	79,000	89,000
373	2-2306-01	ミニパイプブラシ 小 ホワイト	1,000	900
373	2-2306-02	ミニパイプブラシ 小 レッド	1,000	900
373	2-2306-03	ミニパイプブラシ 小 イエロー	1,000	900
373	2-2306-04	ミニパイプブラシ 小 グリーン	1,000	900
373	2-2306-05	ミニパイプブラシ 小 ブルー	1,000	900
373	3-3614-01	ミニパイプブラシ55666	1,000	900
373	3-3614-02	ミニパイプブラシ55667	1,000	900
373	3-3614-03	ミニパイプブラシ55668	1,000	900
373	3-3614-04	ミニパイプブラシ55669	1,000	900
373	3-3614-05	ミニパイプブラシ55670	1,000	900
373	3-3615-01	ミニパイプブラシ55671	1,000	900
373	3-3615-02	ミニパイプブラシ55672	1,000	900
373	3-3615-03	ミニパイプブラシ55673	1,000	900
373	3-3615-04	ミニパイプブラシ55674	1,000	900
373	3-3615-05	ミニパイプブラシ55675	1,000	900
373	2-2290-01	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 白	1,600	1,200
373	2-2290-02	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 赤	1,600	1,200
373	2-2290-03	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 黄	1,600	1,200
373	2-2290-04	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 緑	1,600	1,200
373	2-2290-05	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 青	1,600	1,200
373	2-2301-01	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 白	1,900	1,500
373	2-2301-02	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 赤	1,900	1,500
373	2-2301-03	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 黄	1,900	1,500
373	2-2301-04	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 緑	1,900	1,500
373	2-2301-05	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 青	1,900	1,500
387	3-4887-01	カウンタークロス 6900W	1,600	1,850
387	3-4887-02	カウンタークロス 6900P	1,600	1,850
387	3-4887-03	カウンタークロス 6900B	1,600	1,850
387	3-4887-04	カウンタークロス 6900G	1,600	1,850
387	3-4886-01	カウンタークロス 6902W	1,750	1,950
387	3-4886-02	カウンタークロス 6902P	1,750	1,950
387	3-4886-03	カウンタークロス 6902B	1,750	1,950
387	3-4886-04	カウンタークロス 6902G	1,750	1,950

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
391	3-4791-01	オールステンレス包丁FC-60	2,400	2,800
391	3-4791-02	オールステンレス包丁FC-61	3,200	3,700
391	3-4791-03	オールステンレス包丁FC-62	3,200	3,700
391	3-4791-04	オールステンレス包丁FC-63	3,000	3,500
399	5-060-09	トスロン密閉タンク SN-3 白	2,000	2,150
399	5-060-01	トスロン密閉タンク SN-4 白	1,800	1,950
399	5-060-02	トスロン密閉タンク SN-4 青	1,800	1,950
399	5-060-03	トスロン密閉タンク SN-13 白	3,250	3,500
399	5-060-04	トスロン密閉タンク SN-13 青	3,250	3,500
399	5-060-05	トスロン密閉タンク SN-20 白	3,600	3,900
399	5-060-06	トスロン密閉タンク SN-20 青	3,600	3,900
399	5-060-07	トスロン密閉タンク用オープナー	2,310	2,500
399	5-060-08	トスロン・スケア 10L(角型)	3,000	3,300
401	2-821-01	ステンレストレーラックSTR-O	53,200	58,000
401	2-821-02	ステンレストレーラックSTR-KD	63,200	68,000
408	1-6083-06	廃液回収トレーワゴンペール缶2ヶ用	20,500	22,000
408	3-4811-02	ポリタンク専用コックMPC-W2	2,800	3,000
408	3-4811-03	ポリタンク専用コックMPC-W2-20	4,600	5,400
411	6-311-01	サン・フーズホース SF-6 10m	4,500	4,950
411	6-311-02	サン・フーズホース SF-8 10m	6,500	7,150
411	6-311-03	サン・フーズホース SF-10 10m	8,000	8,800
411	6-311-04	サン・フーズホース SF-12 10m	9,200	10,200
411	6-311-05	サン・フーズホース SF-15 10m	13,500	14,900
411	6-311-06	サン・フーズホース SF-19 10m	17,800	18,100
411	6-311-07	サン・フーズホース SF-25 10m	22,500	24,800
412	6-600-01	テトロンブレードホース 4×9	120	130
412	6-600-02	テトロンブレードホース 6×11	150	170
412	6-600-03	テトロンブレードホース 8×13.5	220	240
412	6-600-04	テトロンブレードホース 9×15	280	290
412	6-600-05	テトロンブレードホース 10×16	340	350
412	6-600-06	テトロンブレードホース 12×18	340	350
412	6-600-07	テトロンブレードホース 15×22	460	510
412	6-600-08	テトロンブレードホース 19×26	580	600
412	6-600-09	テトロンブレードホース 25×33	800	890
412	6-600-10	テトロンブレードホース 32×41	1,290	1,370
412	6-600-11	テトロンブレードホース 38×48	1,980	2,000
412	6-600-12	テトロンブレードホース 50×62	2,600	2,800
412	6-600-13	テトロンブレードホース 63×80	7,000	7,350
412	6-1026-01	シリコンブレードホース #5	1,800	2,000
412	6-1026-02	シリコン ブレードホース #6	2,100	2,400
412	6-1026-03	シリコン ブレードホース #8	2,600	2,900
412	6-1026-04	シリコンブレードホース #9	2,920	3,000
412	6-1026-05	シリコン ブレードホース#12	3,570	3,600
412	6-1026-06	シリコン ブレードホース#15	4,500	4,600
412	6-1026-07	シリコンブレードホース #19	5,900	6,200
413	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	250	280
413	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	380	420
413	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,390	1,530



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価 格 改 定 表

アスレ研究設備カタログ2018

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。



■アスレ研究設備カタログ2018

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
63	3-3979-01	ドラフトチャンバーSVK-120	2,420,000	2,660,000
63	3-3979-02	ドラフトチャンバーSVK-150	2,840,000	3,120,000
63	3-3979-03	ドラフトチャンバーSVK-180	3,260,000	3,590,000
77	3-1310-01	実験台フード TVWP-1800	1,100,000	1,210,000
77	3-1310-02	実験台フード TVWP-2400	1,670,000	1,840,000
77	3-1310-03	実験台フード TVWP-3000	1,630,000	2,010,000
77	3-1310-04	実験台フード TVWP-3600	1,970,000	2,170,000
77	3-1309-01	実験台フード TVSP-1200	730,000	800,000
77	3-1309-02	実験台フード TVSP-1500	790,000	870,000
77	3-1309-03	実験台フード TVSP-1800	890,000	980,000
97	2-712-01	廃液容器保管庫WF-1	48,000	50,000
97	2-712-02	廃液容器保管庫WF-2	73,000	77,000
97	2-712-03	廃液容器保管庫WF-4	96,000	100,000
104	3-3965-01	ハイブリッドスクラバーGSUC-20	2,260,000	2,490,000
104	3-3965-02	ハイブリッドスクラバーGSUC-40	3,250,000	3,580,000
104	3-3965-03	ハイブリッドスクラバーGSUC-60	4,200,000	4,620,000
104	3-3966-01	ハイブリッドスクラバーGSUCF-20	3,300,000	3,630,000
104	3-3966-02	ハイブリッドスクラバーGSUCF-40	4,830,000	5,310,000
104	3-3966-03	ハイブリッドスクラバーGSUCF-60	6,150,000	6,770,000
104	3-3967-01	ハイブリッドスクラバーGSUCH-20	2,730,000	3,000,000
104	3-3967-02	ハイブリッドスクラバーGSUCH-40	3,940,000	4,330,000
104	3-3967-03	ハイブリッドスクラバーGSUCH-60	5,000,000	5,500,000
104	3-3968-01	スクラバーGSUC-20用防液槽架台	690,000	760,000
104	3-3968-02	スクラバーGSUC-40用防液槽架台	1,000,000	1,100,000
104	3-3968-03	スクラバーGSUC-60用防液槽架台	1,200,000	1,320,000
104	3-3964-01	スクラバーpH自動管理機・100L	1,580,000	1,740,000
104	3-3964-02	スクラバーpH自動管理機・200L	1,730,000	1,900,000
106	3-3959-01	ハイブリッドスクラバーSUC-20	1,840,000	2,020,000
106	3-3959-02	ハイブリッドスクラバーSUC-40	2,780,000	3,060,000
106	3-3960-01	ハイブリッドスクラバーSUCF-20	2,630,000	2,890,000
106	3-3960-02	ハイブリッドスクラバーSUCF-40	3,680,000	4,050,000
106	3-3961-01	ハイブリッドスクラバーSUCH-20	2,320,000	2,550,000
106	3-3961-02	ハイブリッドスクラバーSUCH-40	3,410,000	3,750,000
106	3-3963-01	スクラバー乾式用排気ファンユニット20	1,310,000	1,440,000
106	3-3963-02	スクラバー乾式用排気ファンユニット40	1,580,000	1,740,000
106	3-7887-01	ハイブリッドスクラバー SUCFT-15	2,360,000	2,600,000
106	3-7887-02	ハイブリッドスクラバーSUCFT-15盤付	2,660,000	2,930,000
106	3-7887-03	ハイブリッドスクラバー SUCFT-20	2,420,000	2,660,000
106	3-7887-04	ハイブリッドスクラバーSUCFT-20盤付	2,720,000	2,990,000
106	3-7887-05	ハイブリッドスクラバー SUCFT-30	3,140,000	3,450,000
106	3-7887-06	ハイブリッドスクラバーSUCFT-30盤付	3,470,000	3,820,000
106	3-3962-01	スクラバーSUC-20用防液槽架台	580,000	640,000
106	3-3962-02	スクラバーSUC-40用防液槽架台	840,000	920,000
106	3-3964-01	スクラバーpH自動管理機・100L	1,580,000	1,740,000
106	3-3964-02	スクラバーpH自動管理機・200L	1,730,000	1,900,000
108	3-1054-01	湿式スクラバー PSS-50A1	2,630,000	2,890,000
108	3-1054-02	湿式スクラバー PSS-75A1	3,350,000	3,690,000
108	3-1054-03	湿式スクラバー PSS-100A1	4,400,000	4,840,000
108	3-1054-04	湿式スクラバー PSS-110A1	5,600,000	6,160,000
108	3-1054-05	湿式スクラバー PSS-120A1	6,650,000	7,320,000
109	3-3970-01	湿式スクラバーPSS-50YZ	2,770,000	3,080,000
109	3-3970-02	湿式スクラバーPSS-75YZ	3,580,000	3,940,000
109	3-3970-03	湿式スクラバーPSS-100YZ	4,630,000	5,090,000
113	3-2145-01	小型スクラバー SS-50-S	2,100,000	2,310,000
114	3-7896-01	湿式スクラバー SC-500Z	1,810,000	1,990,000
114	3-7896-02	湿式スクラバー SC-500Z(盤付き)	2,110,000	2,320,000
114	3-7896-04	湿式スクラバー SC-600Z	1,870,000	2,060,000
114	3-7896-03	湿式スクラバー SC-600Z(盤付き)	2,170,000	2,390,000
114	3-7896-05	湿式スクラバー SC-700Z	2,280,000	2,510,000
114	3-7896-06	湿式スクラバー SC-700Z(盤付き)	2,600,000	2,860,000
116	3-1055-01	乾式スクラバー PKF-25Y2	1,900,000	2,090,000
116	3-1055-02	乾式スクラバー PKF-49Y2	2,730,000	3,000,000
116	3-1055-03	乾式スクラバー PKF-72Y2	3,750,000	4,130,000
116	3-1055-04	乾式スクラバー PKF-98Y2	4,720,000	5,190,000
116	3-1055-05	乾式スクラバー PKF-120Y2	5,480,000	6,030,000
116	3-1320-01	乾式スクラバー PKF-SS25Y2	1,880,000	2,070,000
116	3-1320-02	乾式スクラバー PKF-SS49Y2	2,570,000	2,830,000
116	3-1320-03	乾式スクラバー PKF-SS72Y2	3,600,000	3,960,000
116	3-1320-04	乾式スクラバー PKF-SS98Y2	4,550,000	5,000,000
116	3-1320-05	乾式スクラバー PKF-SS120Y2	5,270,000	5,800,000
117	3-7889-01	乾式スクラバー PKF-25T1Z	1,800,000	1,980,000
117	3-7889-02	乾式スクラバー PKF-48T1Z	2,800,000	3,080,000
117	3-7889-03	乾式スクラバー PKF-64T1Z	3,400,000	3,740,000
119	3-7888-01	乾式スクラバー PKF-20T2Z	1,980,000	2,180,000
119	3-7888-02	乾式スクラバー PKF-20T2Z盤付き	2,280,000	2,510,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
119	3-7888-03	乾式スクラバー PKF-25T2Z	2,040,000	2,240,000
119	3-7888-04	乾式スクラバー PKF-25T2Z盤付き	2,340,000	2,570,000
119	3-7888-05	乾式スクラバー PKF-36T2Z	2,600,000	2,860,000
119	3-7888-06	乾式スクラバー PKF-36T2Z盤付き	2,930,000	3,220,000
119	3-7888-07	乾式スクラバー PKF-25T1H	1,980,000	2,180,000
119	3-7888-08	乾式スクラバー PKF-25T1H盤付き	2,280,000	2,510,000
119	3-7888-09	乾式スクラバー PKF-36T1H	2,500,000	2,750,000
119	3-7888-10	乾式スクラバー PKF-36T1H盤付き	2,830,000	3,110,000
119	3-3971-01	乾式スクラバーBSN-120	1,200,000	1,320,000
119	3-3971-02	乾式スクラバーBSN-150	1,440,000	1,580,000
119	3-3971-03	乾式スクラバーBSN-180	1,700,000	1,870,000
223	4-121-01	塩ビ流し台 E-6	99,000	95,000
223	4-121-02	塩ビ流し台 E-9	111,500	110,000
225	1-8952-01	ポータブルシンク EKP1-600	18,700	19,800
225	1-8952-02	ポータブルシンク EKPM1-800R	21,400	23,500
225	1-8952-03	ポータブルシンク EKPM1-1000R	31,200	33,500
244	1-6586-01	作業台 SWRA-660-II	39,000	35,100
244	1-6586-02	作業台 SWRA-775-II	45,000	40,300
244	1-6586-03	作業台 SWRA-960-II	39,000	36,100
244	1-6586-04	作業台 SWRA-975-II	46,000	40,900
244	1-6586-05	作業台 SWRA-1260-II	47,000	41,400
244	1-6586-06	作業台 SWRA-1275-II	50,000	45,000
244	1-6586-07	作業台 SWRA-1560-II	51,000	45,500
244	1-6586-08	作業台 SWRA-1575-II	55,000	49,300
244	1-6586-09	作業台 SWRA-1590-II	59,000	52,400
244	1-6586-10	作業台 SWRA-1860-II	53,000	47,800
244	1-6586-11	作業台 SWRA-1875-II	57,000	50,700
244	1-6586-12	作業台 SWRA-1890-II	64,000	57,500
244	1-6600-01	作業台 SWR-660-II	31,000	29,600
244	1-6600-02	作業台 SWR-775-II	37,000	33,200
244	1-6600-03	作業台 SWR-960-II	31,000	27,400
244	1-6600-04	作業台 SWR-975-II	37,000	33,700
244	1-6600-05	作業台 SWR-1260-II	38,000	34,200
244	1-6600-06	作業台 SWR-1275-II	41,000	35,900
244	1-6600-07	作業台 SWR-1560-II	42,000	37,100
244	1-6600-08	作業台 SWR-1575-II	47,000	41,200
244	1-6600-09	作業台 SWR-1590-II	49,000	44,000
244	1-6600-10	作業台 SWR-1860-II	45,000	39,600
244	1-6600-11	作業台 SWR-1875-II	48,000	42,400
244	1-6600-12	作業台 SWR-1890-II	55,000	48,800
244	1-6601-01	立ち作業台 SWRH-660-II	38,000	33,000
244	1-6601-02	立ち作業台 SWRH-775-II	44,000	37,800
244	1-6601-03	立ち作業台 SWRH-960-II	38,000	34,700
244	1-6601-04	立ち作業台 SWRH-975-II	44,000	39,700
244	1-6601-05	立ち作業台 SWRH-1260-II	46,000	40,300
244	1-6601-06	立ち作業台 SWRH-1275-II	48,000	43,700
244	1-6601-07	立ち作業台 SWRH-1560-II	50,000	47,000
244	1-6601-08	立ち作業台 SWRH-1575-II	54,000	49,900
244	1-6601-09	立ち作業台 SWRH-1590-II	59,000	51,900
244	1-6601-10	立ち作業台 SWRH-1860-II	52,000	47,900
244	1-6601-11	立ち作業台 SWRH-1875-II	55,000	51,900
244	1-6601-12	立ち作業台 SWRH-1890-II	64,000	59,900
244	1-6578-01	作業台 SWRU-660-II	51,900	48,200
244	1-6578-02	作業台 SWRU-775-II	58,000	54,800
244	1-6578-03	作業台 SWRU-960-II	52,000	48,700
244	1-6578-04	作業台 SWRU-975-II	59,000	55,300
244	1-6578-05	作業台 SWRU-1260-II	59,000	55,500
244	1-6578-06	作業台 SWRU-1275-II	63,000	57,500
244	1-6578-07	作業台 SWRU-1560-II	63,000	58,400
244	1-6578-08	作業台 SWRU-1575-II	68,000	62,800
244	1-6578-09	作業台 SWRU-1590-II	71,000	66,000
244	1-6578-10	作業台 SWRU-1860-II	66,000	60,900
244	1-6578-11	作業台 SWRU-1875-II	69,000	64,000
244	1-6578-12	作業台 SWRU-1890-II	76,000	70,800
244	1-6619-01	キャスター付作業台 SWRC-660-II	41,000	37,100
244	1-6619-02	キャスター付作業台 SWRC-775-II	48,000	42,200
244	1-6619-03	キャスター付作業台 SWRC-960-II	42,000	39,000
244	1-6619-04	キャスター付作業台 SWRC-975-II	49,000	42,900
244	1-6619-05	キャスター付作業台SWRC-1260-II	49,000	44,100
244	1-6619-06	キャスター付作業台SWRC-1275-II	53,000	47,700
244	1-6619-07	キャスター付作業台SWRC-1560-II	53,000	49,300
244	1-6619-08	キャスター付作業台SWRC-1575-II	58,000	54,400
244	1-6619-09	キャスター付作業台SWRC-1590-II	64,000	57,600
244	1-6619-10	キャスター付作業台SWRC-1860-II	55,000	51,900
244	1-6619-11	キャスター付作業台SWRC-1875-II	59,000	55,900

■アスレ研究設備カタログ2018

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
244	1-6619-12	キャスト付作業台 SWRC-1890-II	69,000	63,900
263	1-6012-01	樹脂製蛇口 S	16,600	18,000
263	1-6012-02	樹脂製蛇口 W	26,000	28,000
278	2-675-01	サーバーラックLSR-W-H101列1段	48,800	50,800
278	2-675-02	サーバーラックLSR-W-H102列1段	69,800	72,800
278	2-675-03	サーバーラックLSR-W-H101列2段	71,800	75,800
278	2-675-04	サーバーラックLSR-W-H102列2段	94,800	99,800
278	2-678-01	サーバーラックLSR-S-H101列1段	83,800	85,800
278	2-678-02	サーバーラックLSR-S-H102列1段	118,000	121,000
278	2-678-03	サーバーラックLSR-S-H101列2段	125,800	129,800
278	2-678-04	サーバーラックLSR-S-H102列2段	162,800	166,800
278	2-682-01	サーバーラックLSR-W-H201列1段	51,800	53,800
278	2-682-02	サーバーラックLSR-W-H202列1段	74,800	77,800
278	2-682-03	サーバーラックLSR-W-H201列2段	77,800	81,800
278	2-682-04	サーバーラックLSR-W-H202列2段	102,800	107,800
278	2-693-01	サーバーラックLSR-S-H201列1段	93,800	95,800
278	2-693-02	サーバーラックLSR-S-H202列1段	132,800	133,800
278	2-693-03	サーバーラックLSR-S-H201列2段	139,800	143,800
278	2-693-04	サーバーラックLSR-S-H202列2段	166,800	171,800
279	2-694-01	サーバーラックLSR-W-T 1列1段	49,800	51,800
279	2-694-02	サーバーラックLSR-W-T 2列1段	74,800	77,800
279	2-694-03	サーバーラックLSR-W-T 1列2段	83,800	87,800
279	2-694-04	サーバーラックLSR-W-T 2列2段	100,800	105,800
279	2-696-01	サーバーラックLSR-S-T 1列1段	88,800	90,800
279	2-696-02	サーバーラックLSR-S-T 2列1段	130,800	133,800
279	2-696-03	サーバーラックLSR-S-T 1列2段	133,800	137,800
279	2-696-04	サーバーラックLSR-S-T 2列2段	177,800	182,800
279	2-673-01	サーバーラックLSR-W-P 1列1段	49,800	51,800
279	2-673-02	サーバーラックLSR-W-P 2列1段	74,800	77,800
279	2-673-03	サーバーラックLSR-W-P 1列2段	83,800	87,800
279	2-673-04	サーバーラックLSR-W-P 2列2段	100,800	105,800
279	2-674-01	サーバーラックLSR-S-P 1列1段	88,800	90,800
279	2-674-02	サーバーラックLSR-S-P 2列1段	130,800	133,800
279	2-674-03	サーバーラックLSR-S-P 1列2段	133,800	137,800
279	2-674-04	サーバーラックLSR-S-P 2列2段	177,800	182,800
280	3-035-17	耐薬引違保管庫 N-90G・OW	54,000	59,800
280	3-035-18	耐薬引違保管庫 N-90D・OW	34,000	36,500
280	3-035-19	耐薬引違保管庫 N-180G・OW	83,000	92,800
280	3-035-20	耐薬引違保管庫 N-180D・OW	79,000	82,500
280	8-2060-01	耐薬引違保管庫 N-515G・OW	56,000	59,800
280	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	50,000	54,000
280	3-065-21	耐薬引違保管庫 N-90・OWセット	108,000	115,000
280	3-065-22	耐薬引違保管庫 N-180・OWセット	184,000	195,000
281	3-6792-01	超薄型薬品庫 開き扉800	59,000	62,000
281	3-6792-02	超薄型薬品庫 開き扉1800	97,000	102,000
281	3-6793-01	超薄型薬品庫 引出し800	90,000	95,000
281	3-6793-02	超薄型薬品庫 引出し1800	150,000	158,000
281	3-6794-01	木製薬品保管ユニット DAP-1	75,000	79,000
281	3-6794-02	木製薬品保管ユニット DAP-2	115,000	120,000
281	3-6795-01	木製薬品保管ユニット DAP-T	110,000	115,000
281	3-6795-02	木製薬品保管ユニット DAP-G	113,000	119,000
281	1-6083-06	廃液回収トレイワゴンペル缶2ヶ用	20,500	22,000
287	2-9917-01	デスクSD-1SN107CLSPAWN	52,500	54,100
287	2-9917-02	デスクSD-1SN117CLSPAWN	54,000	55,600
287	2-9917-03	デスクSD-1SN127CLSPAWN	54,600	56,200
287	2-9917-04	デスクSD-1SN147CLSPAWN	68,900	71,000
287	2-9916-11	デスクSD1SN107LCASPAWNN	80,500	82,900
287	2-9916-12	デスクSD1SN117LCASPAWNN	81,700	84,100
287	2-9916-13	デスクSD1SN127LCASPAWNN	82,800	85,300
287	2-9916-14	デスクSD1SN147LCASPAWNN	96,600	99,500
287	2-9918-11	ワゴン SD-IS46C3SAWN4	57,700	59,400
287	3-441-01	研究室用チェア TL-17L型	42,200	45,000
287	3-441-02	研究室用チェア TL-6L型	23,100	24,500
290	3-1425-01	ピュアスペース・05 PSV-AD	95,000	100,000
290	3-1425-02	ピュアスペース05 PSV-AD(R無)	93,000	98,000
290	3-1425-11	交換用HEPAフィルタ PSV-05AD	35,000	37,000
290	1-7884-12	交換用プレフィルター PSVX-PF	800	900
290	3-1426-01	ピュアスペース・10 PSX-AD	125,000	132,000
290	3-1426-02	ピュアスペース10 PSX-AD(R無)	123,000	130,000
290	3-1426-11	交換用HEPAフィルタ PSX-10AD	50,000	53,000
291	3-1423-01	ピュアスペース・01 PS01-AD	29,500	32,000
291	3-1423-11	HEPAフィルター PS01-1AD	9,000	10,000
291	1-7883-12	交換用プレフィルター PS01-PF	800	900
291	3-1424-01	ピュアスペース・01S PS01S-AD	40,000	42,000
291	3-1423-11	HEPAフィルター PS01-1AD	9,000	10,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
291	3-1424-12	プレフィルター PS01S-PF	800	900
291	3-2009-11	ピュアスペース・01 PS01-ION	110,000	118,000
291	3-2009-02	ピュアスペース01 PURE-NIZER	85,000	90,000
294	3-1445-01	クリーンブース 7-151520	240,000	270,000
294	3-1445-02	クリーンブース 7-152020	277,000	312,000
294	3-1445-03	クリーンブース 7-152520	314,000	360,000
294	3-1445-04	クリーンブース 7-202020	312,000	359,000
294	3-1445-05	クリーンブース 7-202520	394,000	453,000
294	3-1445-06	クリーンブース 7-203020	455,000	531,000
294	3-1445-11	クリーンブース 7-252520	470,000	549,000
294	3-1445-08	クリーンブース 7-253020	540,000	633,000
294	3-1445-09	クリーンブース 7-253520	700,000	804,000
294	3-1445-10	クリーンブース 7-303020	700,000	807,000
294	3-1445-11	クリーンブース 7-303520	800,000	924,000
294	3-1445-12	クリーンブース 7-353520	900,000	1,050,000
294	3-1446-01	クリーンブース 7-151522	256,000	287,000
294	3-1446-02	クリーンブース 7-152022	297,000	342,000
294	3-1446-03	クリーンブース 7-152522	353,000	407,000
294	3-1446-04	クリーンブース 7-202022	352,000	405,000
294	3-1446-05	クリーンブース 7-202522	426,000	496,000
294	3-1446-06	クリーンブース 7-203022	500,000	575,000
294	3-1446-07	クリーンブース 7-252522	510,000	594,000
294	3-1446-08	クリーンブース 7-253022	670,000	769,000
294	3-1446-09	クリーンブース 7-253522	750,000	865,000
294	3-1446-10	クリーンブース 7-303022	750,000	870,000
294	3-1446-11	クリーンブース 7-303522	860,000	1,000,000
294	3-1446-12	クリーンブース 7-353522	980,000	1,130,000
294	3-1447-01	クリーンブース 7-151524	273,000	309,000
294	3-1447-02	クリーンブース 7-152024	317,000	366,000
294	3-1447-03	クリーンブース 7-152524	377,000	434,000
294	3-1447-04	クリーンブース 7-202024	376,000	433,000
294	3-1447-05	クリーンブース 7-202524	455,000	531,000
294	3-1447-06	クリーンブース 7-203024	530,000	629,000
294	3-1447-07	クリーンブース 7-252524	550,000	647,000
294	3-1447-08	クリーンブース 7-253024	710,000	819,000
294	3-1447-09	クリーンブース 7-253524	800,000	928,000
294	3-1447-10	クリーンブース 7-303024	870,000	1,000,000
294	3-1447-11	クリーンブース 7-303524	920,000	1,070,000
294	3-1447-12	クリーンブース 7-353524	1,050,000	1,220,000
294	3-1442-01	クリーンブース 6-151520	264,000	296,000
294	3-1442-02	クリーンブース 6-152020	302,000	338,000
294	3-1442-03	クリーンブース 6-152520	339,000	386,000
294	3-1442-04	クリーンブース 6-202020	337,000	384,000
294	3-1442-05	クリーンブース 6-202520	500,000	556,000
294	3-1442-06	クリーンブース 6-203020	560,000	633,000
294	3-1442-07	クリーンブース 6-252520	580,000	652,000
294	3-1442-08	クリーンブース 6-253020	640,000	735,000
294	3-1442-09	クリーンブース 6-253520	810,000	916,000
294	3-1442-10	クリーンブース 6-303020	810,000	919,000
294	3-1442-11	クリーンブース 6-303520	910,000	1,040,000
294	3-1442-12	クリーンブース 6-353520	1,110,000	1,250,000
294	3-1443-01	クリーンブース 6-151522	281,000	312,000
294	3-1443-02	クリーンブース 6-152022	322,000	368,000
294	3-1443-03	クリーンブース 6-152522	456,000	509,000
294	3-1443-04	クリーンブース 6-202022	454,000	507,000
294	3-1443-05	クリーンブース 6-202522	530,000	598,000
294	3-1443-06	クリーンブース 6-203022	600,000	678,000
294	3-1443-07	クリーンブース 6-252522	620,000	696,000
294	3-1443-08	クリーンブース 6-253022	770,000	871,000
294	3-1443-09	クリーンブース 6-253522	860,000	977,000
294	3-1443-10	クリーンブース 6-303022	860,000	982,000
294	3-1443-11	クリーンブース 6-303522	1,060,000	1,200,000
294	3-1443-12	クリーンブース 6-353522	1,180,000	1,330,000
294	3-1444-01	クリーンブース 6-151524	298,000	334,000
294	3-1444-02	クリーンブース 6-152024	342,000	392,000
294	3-1444-03	クリーンブース 6-152524	480,000	537,000
294	3-1444-04	クリーンブース 6-202024	478,000	535,000
294	3-1444-05	クリーンブース 6-202524	560,000	633,000
294	3-1444-06	クリーンブース 6-203024	640,000	732,000
294	3-1444-07	クリーンブース 6-252524	650,000	750,000
294	3-1444-08	クリーンブース 6-253024	810,000	921,000
294	3-1444-09	クリーンブース 6-253524	910,000	1,040,000
294	3-1444-10	クリーンブース 6-303024	980,000	1,120,000
294	3-1444-11	クリーンブース 6-303524	1,130,000	1,270,000
294	3-1444-12	クリーンブース 6-353524	1,250,000	1,420,000

■アスレ研究設備カタログ2018

平成30年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
294	3-1439-01	クリーンブース 5-151520	470,000	501,000
294	3-1439-02	クリーンブース 5-152020	510,000	544,000
294	3-1439-03	クリーンブース 5-152520	670,000	715,000
294	3-1439-04	クリーンブース 5-202020	670,000	713,000
294	3-1439-05	クリーンブース 5-202520	830,000	884,000
294	3-1439-06	クリーンブース 5-203020	1,010,000	1,085,000
294	3-1439-07	クリーンブース 5-252520	1,130,000	1,201,000
294	3-1439-08	クリーンブース 5-253020	1,350,000	1,444,000
294	3-1439-09	クリーンブース 5-253520	1,520,000	1,625,000
294	3-1439-10	クリーンブース 5-303020	1,520,000	1,628,000
294	3-1439-11	クリーンブース 5-303520	1,810,000	1,930,000
294	3-1439-12	クリーンブース 5-353520	2,090,000	2,228,000
294	3-1440-01	クリーンブース 5-151522	470,000	499,000
294	3-1440-02	クリーンブース 5-152022	660,000	696,000
294	3-1440-03	クリーンブース 5-152522	790,000	838,000
294	3-1440-05	クリーンブース 5-202522	980,000	1,050,000
294	3-1440-06	クリーンブース 5-203022	1,150,000	1,227,000
294	3-1440-07	クリーンブース 5-252522	1,170,000	1,245,000
294	3-1440-08	クリーンブース 5-253022	1,480,000	1,580,000
294	3-1440-09	クリーンブース 5-253522	1,670,000	1,790,000
294	3-1440-10	クリーンブース 5-303022	1,680,000	1,794,000
294	3-1440-11	クリーンブース 5-303522	1,980,000	2,120,000
294	3-1440-12	クリーンブース 5-353522	2,250,000	2,400,000
294	3-1441-01	クリーンブース 5-151524	510,000	540,000
294	3-1441-02	クリーンブース 5-152024	680,000	720,000
294	3-1441-03	クリーンブース 5-152524	810,000	866,000
294	3-1441-05	クリーンブース 5-202524	1,010,000	1,080,000
294	3-1441-06	クリーンブース 5-203024	1,350,000	1,440,000
294	3-1441-07	クリーンブース 5-252524	1,360,000	1,460,000
294	3-1441-08	クリーンブース 5-253024	1,520,000	1,630,000
294	3-1441-09	クリーンブース 5-253524	1,830,000	1,960,000
294	3-1441-10	クリーンブース 5-303024	1,890,000	2,030,000
294	3-1441-11	クリーンブース 5-303524	2,140,000	2,290,000
294	3-1441-12	クリーンブース 5-353524	2,450,000	2,630,000
295	3-1430-01	クリーンブース B7-151520	260,000	290,000
295	3-1430-02	クリーンブース B7-152020	300,000	340,000
295	3-1430-03	クリーンブース B7-152520	340,000	390,000
295	3-1430-04	クリーンブース B7-202020	340,000	390,000
295	3-1430-05	クリーンブース B7-202520	430,000	490,000
295	3-1430-06	クリーンブース B7-203020	490,000	570,000
295	3-1430-07	クリーンブース B7-252520	510,000	590,000
295	3-1430-08	クリーンブース B7-253020	570,000	670,000
295	3-1430-09	クリーンブース B7-253520	730,000	840,000
295	3-1430-10	クリーンブース B7-303020	740,000	850,000
295	3-1430-11	クリーンブース B7-303520	840,000	970,000
295	3-1430-12	クリーンブース B7-353520	950,000	1,100,000
295	3-1431-01	クリーンブース B7-151522	280,000	310,000
295	3-1431-02	クリーンブース B7-152022	320,000	370,000
295	3-1431-03	クリーンブース B7-152522	380,000	430,000
295	3-1431-04	クリーンブース B7-202022	380,000	430,000
295	3-1431-05	クリーンブース B7-202522	390,000	450,000
295	3-1431-06	クリーンブース B7-203022	530,000	610,000
295	3-1431-07	クリーンブース B7-252522	550,000	640,000
295	3-1431-08	クリーンブース B7-253022	700,000	810,000
295	3-1431-09	クリーンブース B7-253522	790,000	910,000
295	3-1431-10	クリーンブース B7-303022	790,000	910,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
295	3-1431-11	クリーンブース B7-303522	910,000	1,060,000
295	3-1431-12	クリーンブース B7-353522	1,030,000	1,190,000
295	3-1432-01	クリーンブース B7-151524	300,000	340,000
295	3-1432-02	クリーンブース B7-152024	350,000	400,000
295	3-1432-03	クリーンブース B7-152524	410,000	470,000
295	3-1432-04	クリーンブース B7-202024	410,000	470,000
295	3-1432-05	クリーンブース B7-202524	490,000	570,000
295	3-1432-06	クリーンブース B7-203024	570,000	670,000
295	3-1432-07	クリーンブース B7-252524	590,000	690,000
295	3-1432-08	クリーンブース B7-253024	750,000	860,000
295	3-1432-09	クリーンブース B7-253524	840,000	970,000
295	3-1432-10	クリーンブース B7-303024	910,000	1,060,000
295	3-1432-11	クリーンブース B7-303524	970,000	1,130,000
295	3-1432-12	クリーンブース B7-353524	1,100,000	1,280,000
298	3-6788-01	折りたたみ簡易クリーンブース CB700	58,000	62,000
298	3-6788-02	折りたたみ簡易クリーンブースCB1000	96,000	102,000
298	2-8790-01	殺菌・酵素フィルター付クリーンブースS型	79,000	83,000
298	2-8790-02	殺菌・酵素フィルター付クリーンブースF型	154,000	162,000
298	1-7883-13	殺菌酵素フィルタ PS01-VF	32,000	34,000
309	3-4451-21	クリーンベンチTCB-900AD	660,000	680,000
309	3-4451-22	クリーンベンチTCB-1200AD	820,000	850,000
309	3-4451-23	クリーンベンチTCB-1500AD	960,000	990,000
309	3-4451-24	クリーンベンチTCB-1800AD	1,030,000	1,060,000
309	2-4686-31	クリーンベンチBTCB-900UVAD	670,000	700,000
309	2-4686-32	クリーンベンチBTCB-1200UVAD	830,000	860,000
309	2-4686-33	クリーンベンチBTCB-1500UVAD	970,000	1,020,000
309	2-4686-34	クリーンベンチBTCB-1800UVAD	1,050,000	1,090,000
316	6-8357-43	無塵衣ロッカー APU-150	316,000	330,000
316	6-8357-44	無塵衣ロッカー APU-150N-O1	317,000	332,000
317	9-5720-02	ステンレスハンガーラック SHL-06	45,000	48,000
317	9-5720-01	ステンレスハンガーラック SHL	51,000	54,000
317	9-5720-03	ステンレスハンガーラック SHL-12W	69,000	73,000
317	2-634-01	ハンガーラックSHRF1800-600	47,500	50,000
317	2-634-02	ハンガーラックSHRF1800-1200	52,500	55,000
317	2-634-03	ハンガーラックSHRF2000-600	49,500	52,000
317	2-634-04	ハンガーラックSHRF2000-1200	54,500	57,000
318	1-6103-01	ステンレスハンガー 10本入	9,500	10,000
318	1-6103-02	タグ付きステンレスハンガー10本入り	11,500	12,000
318	3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,000	5,300
318	3-2000-11	ステンレスハンガー用 フック 6個入	600	700
319	1-9078-11	アンビエントモニタ SEM-1100	110,000	128,000
319	1-9078-21	アナログ出力ユニットSEM1100EXA	20,000	21,000
319	1-9078-22	据置スタンド SEM-ST	3,500	4,000
336	2-3846-01	フレアー滅菌器SAS-3000	64,300	68,000
337	3-7752-01	カーボンプレフィルター PF-40	15,000	25,000
337	3-7752-02	カーボンプレフィルター PF-41	15,000	25,000
337	3-7752-03	カーボンプレフィルター PF-42	15,000	25,000
337	3-7752-04	カーボンプレフィルター PF-43	15,000	25,000
337	3-7752-05	カーボンプレフィルター PF-44	15,000	25,000
338	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	1,150,000	1,170,000
338	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,250,000	1,270,000
338	2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	1,400,000	1,420,000
338	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,450,000	1,470,000
339	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,930,000	1,880,000
339	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,250,000	2,190,000
351	8-5330-21	ガス検知管 発煙管 301	2,000	2,500



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2017

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格	頁	品番	商品名	旧価格	新価格
54	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,080	1,150	73	3-1423-11	HEPAフィルター PS01-1AD	9,000	10,000
58	1-4731-73	APクリーンマット 中粘着 4590白	17,250	17,300	73	1-7883-12	交換用プレフィルター PS01-PF	800	900
72	3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,000	5,300	74	3-2009-11	ピュアスペース01 PS01-ION	110,000	118,000
72	3-2000-11	ステンレスハンガー用 フック 6個入	600	700	74	3-2009-02	ピュアスペース01 PURE-NIZER	85,000	90,000
73	3-1425-01	ピュアスペース05 PSV-AD	95,000	100,000	74	1-9078-11	アンビエントモニタ SEM-1100	110,000	128,000
73	3-1425-02	ピュアスペース05 PSV-AD(R無)	93,000	98,000	74	1-9078-21	アナログ出力ユニットSEM1100EXA	20,000	21,000
73	3-1425-11	交換用HEPAフィルタ PSV-05AD	35,000	37,000	74	1-9078-22	据置スタンド SEM-ST	3,500	4,000
73	1-7884-12	交換用プレフィルター PSVX-PF	800	900	75	6-906-51	滅菌済スーパーピュア手袋ST L	9,700	11,000
73	3-1426-01	ピュアスペース10 PSX-AD	125,000	132,000	75	6-906-52	滅菌済スーパーピュア手袋ST M	9,700	11,000
73	3-1426-02	ピュアスペース10 PSX-AD(R無)	123,000	130,000	75	6-906-53	滅菌済スーパーピュア手袋ST S	9,700	11,000
73	3-1426-11	交換用HEPAフィルタ PSX-10AD	50,000	53,000	98	2-9984-11	ESDキーボード CF-213-1	12,500	13,700
73	3-1423-01	ピュアスペース01 PS01-AD	29,500	32,000	98	2-9985-11	ESDマウス CF-212-1	6,300	6,900

 **アズワン株式会社**

☐ 大阪本社

☐ 東京支店

☐ つくば営業所

☐ 高松営業所

☐ 横浜支店

☐ 静岡営業所

☐ 福岡営業所

☐ 名古屋支店

☐ 京都営業所

☐ 沖縄営業所

☐ 札幌営業所

☐ 神戸営業所

☐ 仙台営業所

☐ 広島営業所

価 格 改 定 表

アズツール 生産現場向け副資材カタログ2018-2019

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
12	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,300	1,350
12	3-5645-12	アルファリングフィルタBRD-82	1,640	1,600
32	4-561-12	乾式用HEPAフィルター	4,900	900
35	3-7279-01	アズツール粉石鹼 APC-6	690	730
45	1-4659-04	ディスボカップブロー成形 300ml一個	36	38
45	1-4659-05	ディスボカップブロー成形 500ml一個	43	45
45	1-4659-06	ディスボカップブロー成形 1000ml一個	75	78
45	1-4659-07	ディスボカップブロー成形 2000ml一個	165	170
45	1-4659-11	ディスボカップブロー成形 100mlケース	11,300	11,700
45	1-4659-12	ディスボカップブロー成形 150mlケース	15,400	15,800
45	1-4659-13	ディスボカップブロー成形 200mlケース	22,600	23,300
45	1-4659-14	ディスボカップブロー成形 300mlケース	15,400	16,000
45	1-4659-15	ディスボカップブロー成形 500mlケース	9,400	9,700
45	1-4659-16	ディスボカップブロー成形 1000ml箱	6,600	6,800
45	1-4659-17	ディスボカップブロー成形 2000ml箱	15,200	15,700
45	5-077-01	ディスボカップ 100ml V-100	16	17
45	5-077-02	ディスボカップ 150ml V-150	19	20
45	5-077-03	ディスボカップ 200ml V-200	28	30
45	5-077-06	ディスボカップ 1L V-1000	82	87
45	5-077-07	ディスボカップ 2L V-2000	174	179
45	5-077-11	ディスボカップ 100mL 1000コ入	12,600	13,800
45	5-077-12	ディスボカップ 150mL 1000コ入	15,800	17,000
45	5-077-13	ディスボカップ 200mL 1000コ入	24,200	25,800
45	5-077-16	ディスボカップ 1L 100コ入	7,600	8,000
45	5-077-17	ディスボカップ 2L 100コ入	15,400	16,000
46	1-4640-01	広口洗浄瓶 250ml	200	210
46	1-4640-02	広口洗浄瓶 500ml	260	270
46	1-4640-03	広口洗浄瓶 1000ml	340	350
46	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	130	140
46	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	150	160
46	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	180	190
46	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	240	250
56	2-575-01	耐薬キャビネット9733000	8,200	9,200
56	3-6575-01	ヘビーキャビネット HC88	42,000	45,000
56	3-6575-02	ヘビーキャビネット HC176	71,000	75,000
65	1-2880-01	コーティングヤスリ BRST5052	7,800	8,600
65	1-2880-02	コーティングヤスリ BRST0556T	9,500	10,500
66	3-1860-01	プラスト用研削材UB-80	12,200	13,400
66	3-1860-02	プラスト用研削材UB-100	10,500	11,600
66	3-1860-03	プラスト用研削材UB-120	10,500	11,600
66	3-1860-04	プラスト用研削材UB-150	10,500	11,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
66	3-1860-05	プラスト用研削材UB-200	10,500	11,600
66	3-1860-06	プラスト用研削材UB-220	10,500	11,600
76	2-7963-03	K熱電対データロガー RX-450K	19,800	21,800
77	2-9544-12	分光放射照度計MK350Advanced	425,000	349,000
86	6-4049-01	デジマチックキャリパ CD-S15C	17,500	19,300
86	6-4049-02	デジマチックキャリパ CD-S20C	21,500	23,700
89	3-5313-01	ツールブリセッタ MA-S20	175,000	157,000
89	3-5313-02	ツールブリセッタ MA-S25	175,000	157,000
89	3-5313-03	ツールブリセッタ MA-S30	175,000	157,000
89	3-5313-04	ツールブリセッタ MA-S40	175,000	157,000
89	3-5313-05	ツールブリセッタ MA-S50	210,000	189,000
89	3-5313-06	ツールブリセッタ MA-S-HSK63	217,000	195,000
89	3-5313-07	ツールブリセッタ MA-S-HSK100	250,000	225,000
89	3-5300-01	ツールブリセッタ MA-W3020	198,000	178,000
89	3-5300-02	ツールブリセッタ MA-W3025	198,000	178,000
89	3-5300-03	ツールブリセッタ MA-W4020	198,000	178,000
89	3-5300-04	ツールブリセッタ MA-W4025	198,000	178,000
89	3-5300-05	ツールブリセッタ MA-W4030	198,000	178,000
93	3-5053-01	精密測定用ダイヤルスタンド MK-201	67,000	60,000
93	3-5053-02	精密測定用ダイヤルスタンド MK-301	75,000	67,500
93	3-5053-03	精密測定用ダイヤルスタンドMK-201M	74,000	66,000
93	3-5053-04	精密測定用ダイヤルスタンドMK-301M	82,000	74,000
110	3-7181-01	溶接ブライヤ ブライヤ7	2,800	2,500
110	3-7181-02	溶接ブライヤ ブライヤ8	2,950	2,600
110	3-7180-01	CO2トーチ用オリフィス 350A	1,500	1,350
110	3-7180-02	CO2トーチ用オリフィス 500A	1,750	1,500
117	2-943-01	エコノミー油回転真空ポンプAOP42C	16,800	18,000
117	2-928-17	真空ポンプKF16センターレスト316	980	1,100
123	3-6404-01	エアツールオイル AT-AI1	800	720
123	3-6406-01	マシニングオイル AT-MA1	900	810
123	3-6405-01	タービンオイル AT-TU1	900	810
123	3-6401-01	コンプレッサオイル AT-CO1	900	810
123	3-6400-01	チェーンソーオイル AT-CH1	950	850
123	3-6402-01	ミシニングオイル AT-SE1	1,060	950
123	3-6407-01	エンジンオイル AT-EN1-2	1,100	990
123	3-6407-02	エンジンオイル AT-EN1-4	1,250	1,100
129	3-6737-01	耐火ゴミ箱 WA8109100	13,800	14,800
129	3-6737-02	耐火ゴミ箱 WA8109300	16,000	17,100
129	3-6737-03	耐火ゴミ箱 WA8109500	18,000	19,300
129	3-6737-04	耐火ゴミ箱 WA8109700	28,500	30,600



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価 格 改 定 表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2018

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3	5-5374-02	ハンドタオルケース ライト	3,150	3,300
45	7-2786-01	口腔ケア用ウェットシート MW8109	260	280
45	7-2786-51	口腔ケアウェットシートMW8109ケース	9,500	10,200
46	8-1909-01	紙コップ 5オンス	2,850	3,000
82	8-8158-01	テンビュールオリジナルネックピローJr.	9,000	10,000
82	8-8158-02	テンビュール オリジナルネックピローXS	12,000	13,000
82	8-8158-03	テンビュール オリジナルネックピローS	13,000	14,000
82	8-8158-04	テンビュール オリジナルネックピローM	14,000	15,000
82	8-8158-05	テンビュール オリジナルネックピローL	15,000	16,000
82	8-8155-01	テンビュール ミレニアムネックピローXS	14,000	15,000
82	8-8155-02	テンビュール ミレニアムネックピローS	15,000	16,000
82	8-8155-03	テンビュール ミレニアムネックピローM	16,000	17,000
82	8-8155-04	テンビュール ミレニアムネックピローL	17,000	18,000
82	8-1321-01	テンビュール ソナタピロー(M)	17,000	18,000
95	8-6699-03	ナーセントバットA 3点セット	24,000	25,000
95	8-6699-02	ナーセントバットA 2点セット	12,000	12,600
95	8-6699-01	ナーセントバットL50	7,800	8,200
95	8-6699-04	ナーセントミニ 2個セット	9,400	10,000
95	8-6699-05	ナーセントミニ 4個セット	18,000	19,200
95	8-6619-02	ナーセントメディカルバット40	6,200	6,600
95	8-6619-03	ナーセントメディカルバット50	8,200	8,800
95	8-6619-04	ナーセントメディカルバット70	9,500	10,500
95	8-6619-05	ナーセントメディカルバットスワロー	6,800	7,200
176	8-2540-11	便座シートペーパー ステンレスホルダー	3,500	4,000
182	0-2442-12	便器用ブラシ ナイロン ブラ柄	1,900	2,100
182	0-2442-11	尿器用ブラシ ナイロン ブラ柄	2,600	2,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
182	8-5848-01	自在尿器ブラシ オレンジ	2,100	2,300
182	8-5848-02	自在尿器ブラシ 青	2,100	2,300
182	8-5848-03	自在尿器ブラシ 黄	2,100	2,300
196	8-8634-01	自動手指消毒器MAD-101	8,800	9,800
196	8-1619-01	足踏式消毒スタンド 支柱タイプ	23,500	25,600
196	8-5911-01	ナビエータオル AS2631	28,600	29,800
209	1-6653-01	残留塩素測定試薬 DPD-F-1	1,200	1,500
209	1-6653-02	残留塩素測定試薬 DPD-TL-1	1,200	1,500
221	8-5247-01	手動血圧計 SAM-001-BL ブルー	8,000	8,600
221	8-5247-02	手動血圧計 SAM-001-PK ピンク	8,000	8,600
221	8-5247-03	手動血圧計 SAM-001-MT ミント	8,000	8,600
247	0-1640-01	注射台 TYU-1	38,700	41,500
265	0-341-01	キャリー型酸素吸入器	35,000	36,000
271	8-7773-01	爪切り955	880	980
278	8-3532-01	マルチショルダーバッグ B-1309	10,800	11,800
278	8-3532-02	マルチショルダーバッグ B-1322	10,800	11,800
278	8-7429-01	メディカルポーチ聴診器用 大	3,190	3,600
278	8-1653-01	アンプル保護ポーチ ブラウン	5,000	5,500
285	8-5302-01	ソフトスツール CA-13BLラベンダー	29,000	30,300
285	8-5302-02	ソフトスツール CA-13BL ブルー	29,000	30,300
285	8-5302-03	ソフトスツール CA-13BL ピンク	29,000	30,300
285	8-5321-01	ソフトスツール CA-14BLラベンダー	36,200	37,900
285	8-5321-02	ソフトスツール CA-14BL ブルー	36,200	37,900
285	8-5321-03	ソフトスツール CA-14BL ピンク	36,200	37,900
301	0-7895-02	洗髪用チェアー NSC-02	350,000	380,000



□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

価格改定表

防災・防犯対策用品パンフレット2017

平成30年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成30年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
14	3-4082-02	ボトルプロテクターB-100	1,500	1,600
14	3-4082-03	ボトルプロテクターB-250	1,500	1,600
14	3-4082-01	ボトルプロテクターB-500	2,300	2,500
14	3-4082-04	ボトルプロテクター B-1000	1,500	1,600
17	8-6234-01	ケーブルカラマンA45SM-4G	58,000	61,000
17	8-6234-02	ケーブルカラマンA45SM-4B	58,000	61,000
17	8-6234-03	ケーブルカラマンA456MD-4G	58,000	61,000
17	8-6234-04	ケーブルカラマンA456MD-4B	58,000	61,000
17	8-6234-05	ケーブルカラマンA67LG-4G	58,000	61,000
30	3-6663-01	非常用トイレ男女兼用 ETK-50	7,000	7,300
30	3-6662-01	非常用トイレ男性用 ETM-50	8,300	8,700
30	3-6664-01	非常用トイレ徳用セット ETS-100	15,000	15,500
32	8-4949-01	プロシェア三角巾UPK-303	430	450
43	3-6407-02	エンジンオイル AT-EN1-4	1,250	1,100

 **アズワン株式会社**

☐ 大阪本社

☐ 東京支店

☐ つくば営業所

☐ 高松営業所

☐ 横浜支店

☐ 静岡営業所

☐ 福岡営業所

☐ 名古屋支店

☐ 京都営業所

☐ 沖縄営業所

☐ 札幌営業所

☐ 神戸営業所

☐ 仙台営業所

☐ 広島営業所