

価格改定表

研究用総合機器カタログ2015
サンクアスト産業用研究機器カタログ2015

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
12	1-5197-01	送風定温乾燥器堅牢タイプ FC-1000	850,000	867,000
12	1-5197-02	送風定温乾燥器堅牢タイプ FC-2000	1,220,000	1,254,000
19	1-3173-01	ミニインキュベーター UI-50	42,000	51,000
19	1-3174-01	パーソナルインキュベーター WI-50	63,700	69,800
20	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	65,700	69,000
36	2-8066-01	スクエアウォーターバス SWB-6A	82,000	90,000
36	2-8066-02	スクエアウォーターバス SWB-11A	100,000	110,000
36	2-8066-03	スクエアウォーターバス SWB-22A	118,000	130,000
36	2-8066-11	ステンレス製フタ6A用 SWB-6L	12,000	13,000
36	2-8066-12	ステンレス製フタ11A用 SWB-11L	13,800	15,000
36	2-8066-14	湯せん用リング6連 LWB-R6	27,000	30,000
36	2-8066-15	湯せん用リング8連 LWB-R8	33,000	36,000
52	1-8501-01	ホットプレートC-MAG HP4	37,400	55,000
52	1-8501-02	ホットプレートC-MAG HP7	39,900	63,000
52	1-8501-03	ホットプレートC-MAG HP10	58,000	84,000
64	1-7247-01	熱媒体金属ビーズ42370-002	41,500	47,800
64	1-7247-02	熱媒体金属ビーズ42370-004	68,000	78,500
64	1-7247-03	熱媒体金属ビーズ42370-008	120,000	137,500
64	1-7247-12	簡易断熱容器セット 39438-001	19,200	22,100
64	1-7247-13	冷却容器セット 67200-001	54,000	61,300
65	2-7902-12	MC-1用300ml冷却ユニット	18,000	28,600
67	2-7988-01	アルミブロック恒温槽CB-100A 本体	172,000	176,000
67	2-7988-11	チューブ用ブロックBLK1000-BO2	48,000	50,000
67	2-7988-12	胚凍結保存用ブロックBLK1000-BF	48,000	50,000
117	1-9945-01	メカニカル制御攪拌機 RW20デジタル	66,200	90,000
117	1-3150-13	R182ボスヘッド	6,400	8,400
117	1-9943-22	電子制御攪拌機ユーロスター20デジタル	79,000	110,000
117	1-9943-21	電子制御攪拌機ユーロスター40デジタル	99,000	140,000
117	1-7326-11	電子制御攪拌機RH3	15,500	28,000
117	1-3150-13	R182ボスヘッド	6,400	8,400
118	1-7326-25	電子制御攪拌機ユーロスター100デジタル	174,000	230,000
118	1-7326-26	攪拌機ユーロスター100コントロール	198,000	290,000
118	1-7326-21	電子制御攪拌機ユーロスター200デジタル	219,000	290,000
118	1-7326-23	攪拌機ユーロスター200コントロール	258,000	350,000
118	1-7326-24	攪拌機ユーロスター200コントロールP4	259,000	440,000
118	1-7326-12	RH5 容器押さえ	23,300	35,000
118	1-7326-13	スタンド R2723 スタンド	82,000	92,000
118	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	66,000	72,000
118	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	13,800	18,500
118	1-3150-31	電子制御攪拌機ユーロスター60デジタル	122,000	160,000
118	1-3150-32	攪拌機ユーロスター60コントロール	150,000	220,000
118	1-6608-11	メカニカル制御攪拌機RW28デジタル	360,000	340,000
118	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	66,000	72,000
118	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	13,800	18,500
118	1-9944-21	電子制御攪拌機ハイスピードデジタル	109,000	210,000
118	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	66,000	72,000
118	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	13,800	18,500
120	1-1580-01	ワーリングスタンドミキサー WSM7Q	158,000	198,000
133	1-1813-01	マグネットスターラLabDiscwhit	17,900	30,000
133	1-1817-01	スターラColorSquidwhite	19,400	30,000
133	1-1817-02	スターラBigSquidwhite	22,000	33,000
144	1-5448-01	ホットプレートスターラRCTbasic	89,500	95,000
144	1-1816-01	マグネットスターラ RETbasic	123,000	132,000
144	1-1815-21	マグネットスターラRET control	141,000	150,000
144	1-1815-13	ソフトウェア labworldsoft	60,000	90,000
144	1-6607-11	ホットスターラ C-MAG HS7	46,000	65,000
144	1-6607-12	ホットスターラ C-MAG HS10	59,000	86,000
144	1-6607-21	ホットスターラCMAGHS4デジタル	53,000	68,000
144	1-6607-22	ホットスターラCMAGHS7デジタル	61,500	76,000
144	1-6607-23	ホットスターラCMAGHS10デジタル	75,000	97,000
153	7-222-01	フロート攪拌子 6630-0250	10,400	10,900
153	7-222-03	フロート攪拌子 6630-1000	18,000	18,900
153	7-222-05	フロート攪拌子 6630-4000	21,000	22,000
154	1-7886-01	フィッシュクリップ 8280-006	8,370	8,670
154	1-7886-02	フィッシュクリップ 8280-008	8,370	8,670
157	2-7315-01	ラボダンサー 3365000	17,100	29,800
157	1-3191-11	小型ミキサー MS3 ベーシック	43,800	65,000
157	1-3191-12	ミニシェーカー MS-3デジタル	59,000	80,000
157	1-269-02	試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム	750	1,370
159	1-8797-01	ミキサーVortexGenius3 50	34,800	44,000
159	1-8797-02	ミキサーVortexGenius3 60	34,800	44,000
170	2-9891-01	シェーカーRoller 6 basic	117,000	160,000
170	2-9891-02	シェーカーRoller6digital	137,000	170,000
170	2-9891-03	シェーカーRoller 10 basic	150,000	200,000
170	2-9891-04	シェーカーRoller10digital	162,000	210,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
171	1-6609-12	ホモジナイザー S50N-G45M	286,000	316,000
171	1-6609-13	ホモジナイザー S50N-G45F	286,000	336,000
172	1-7326-11	電子制御攪拌機RH3	15,500	28,000
172	1-7326-12	RH5 容器押さえ	23,300	35,000
172	1-3150-13	R182ボスヘッド	6,400	8,400
172	5-3090-34	シャフトジェネレーターS25N-25G	148,000	124,000
172	5-3090-15	シャフトジェネレーターS25N-25F	148,000	130,000
172	5-3090-21	シャフトジェネレーターS25KV-25F	250,000	243,000
172	5-3090-24	シャフトジェネレーター S18N-10G	123,000	98,000
172	5-3090-25	シャフトジェネレーター S18N-19G	123,000	98,000
172	5-3090-29	シャフトジェネレーターS25N-8G-ST	135,000	128,000
172	5-3090-30	シャフトジェネレーターS25N-10G-ST	122,000	116,000
172	5-3090-31	シャフトジェネレーターS25N-18G-ST	122,000	116,000
172	5-3090-32	シャフトジェネレーターS25N-25G-ST	135,000	129,000
172	1-3730-13	シャフトジェネレーターS65KGHHG65G	391,000	430,000
172	1-3730-14	シャフトジェネレーターS65KGHHG65M	391,000	460,000
172	1-3730-15	シャフトジェネレーターS65KGHHG65F	425,000	470,000
173	2-8067-21	ホモジナイザー AHG-160A	87,000	100,000
173	2-8067-22	ホモジナイザー AHG-160D	120,000	132,000
173	2-8067-11	シャフトジェネレーター HT-1008	76,000	83,000
173	2-8067-12	シャフトジェネレーター HT-1010	76,000	83,000
173	2-8067-13	シャフトジェネレーター HT-1018	65,000	71,500
173	2-8067-14	シャフトジェネレーター HT-1025	65,000	71,500
174	1-2976-01	超音波ホモジナイザーSONICSTAR85	560,000	570,000
176	2-4782-02	ペッスル+マイクロチューブ1.5ml	22,100	22,500
176	2-4782-03	ペッスル+マイクロチューブ0.5ml	22,100	22,500
176	2-4782-04	コードレスモーター 12-141-361	18,900	19,300
179	1-8007-01	連続式ミル MF10ベーシック	330,000	470,000
179	1-8007-02	MF10.1 カッター式ヘッド	233,000	350,000
179	1-8007-03	MF10.2 ハンマー式ヘッド	200,000	330,000
179	1-8007-11	MFO.25 ふるい	29,100	30,000
179	5-3405-01	ハンドクラッシャー HC-1	59,000	66,000
180	5-4028-01	万能粉砕機 M20 本体	558,000	630,000
180	5-3401-01	ニューパワーミル PM-2005m	136,000	146,000
180	5-3400-11	SUS容器セット PN-B11	70,000	80,000
180	5-3409-03	エクストリームミル MX-1200XTM	183,000	188,000
180	5-3409-12	エクストリームミル ポリカ容器2L	39,000	40,000
181	1-6610-11	分析ミル A11	161,000	211,000
181	1-6610-14	分析ミル A11.4粉砕容器250ml	37,700	60,000
181	1-6610-15	分析ミル A11.5粉砕容器80ml	31,800	44,000
182	5-5006-01	ワンダーブレンダー WB-1	86,000	96,000
182	5-3408-01	ブレンダー 7011HS	88,000	95,000
182	5-3407-01	ブレンダー 7012S	116,000	125,000
183	1-1053-23	JSベックブレンダー700BUJ	40,000	43,000
183	1-1053-21	ワーリングブレンダー 7010BUJ	64,000	70,000
183	1-1053-22	ワーリングブレンダー LB10BUJ	129,000	143,000
183	1-1053-31	ワーリングブレンダー CAC32	16,000	17,000
183	1-1053-32	ワーリングブレンダー E8470	47,000	58,000
183	1-1053-34	ワーリングブレンダー CAC33	25,000	27,000
183	1-1053-35	ワーリングブレンダー MC-1	44,000	48,000
183	1-1053-36	ワーリングブレンダー MC-2	45,000	49,000
183	1-1053-37	ワーリングブレンダー MC-3	50,000	55,000
183	1-1053-38	ワーリングブレンダー SS-110	57,000	63,000
238	1-1841-01	電池式UVランプ UV-5A	13,200	13,500
238	1-1841-02	電池式UVランプ UV-5F	21,000	21,400
238	1-1841-03	電池式UVランプ UV-5NF	22,000	22,400
238	1-1841-11	電池式UVランプ BLE-5T365B	7,300	7,440
238	1-1841-12	電池式UVランプ BLE-5T254	7,100	7,240
238	1-1841-13	電池式UVランプ BLE-5T3625	9,100	9,280
239	1-4849-01	照射装置 NS-ULEDN-102CT	120,000	135,000
239	1-4849-03	照射装置 NS-ULEDN-101	120,000	135,000
246	1-5076-01	イージーロードポンプヘッド7516-00	42,000	45,000
246	1-5076-04	イージーロードポンプヘッド7516-12	52,000	53,000
248	1-1840-01	ペリスタルティックポンプ13-876-4	43,200	44,500
248	1-1840-02	ペリスタルティックポンプ13-876-1	43,200	44,500
248	1-1840-03	ペリスタルティックポンプ13-876-2	43,200	44,500
248	1-1840-04	ペリスタルティックポンプ13-876-3	76,700	80,500
248	1-1839-01	トランスファーポンプ 15-077-67	61,600	62,800
250	1-6611-01	ポンプ用シリコンチューブ F05603	27,000	34,200
250	1-6611-02	ポンプ用シリコンチューブ F05602	28,000	40,900
250	1-6611-03	ポンプ用シリコンチューブ F05604	30,000	43,600
250	1-6611-04	ポンプ用シリコンチューブ F05605	33,000	59,100
250	1-4874-01	ローラーポンプ用チューブAY242605	9,300	10,800
250	1-4874-02	ローラーポンプ用チューブAY242606	12,000	13,800
250	1-4874-03	ローラーポンプ用チューブAY242002	13,000	16,700

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
250	1-4874-04	ローラーポンプ用チューブAY242003	14,000	16,000
250	1-4874-05	ローラーポンプ用チューブAY242005	18,000	22,900
250	1-4874-06	ローラーポンプ用チューブAY242006	13,000	19,300
250	1-4874-07	ローラーポンプ用チューブAY242007	14,000	17,800
250	1-4874-08	ローラーポンプ用チューブAY242012	15,000	19,100
250	1-4874-09	ローラーポンプ用チューブAY242017	17,000	21,600
250	1-4874-10	ローラーポンプ用チューブAY242019	30,000	34,000
250	1-4874-11	ファームドBPTチューブAY242022	18,000	20,600
250	1-4874-12	ファームドBPTチューブAY242027	26,000	29,600
250	1-4874-13	ファームドBPTチューブAY242029	29,000	33,000
250	1-4874-14	ファームドBPTチューブAY242038	36,000	41,000
250	1-4874-15	ファームドBPTチューブAY242046	43,000	48,800
250	1-4874-16	ファームドBPTチューブAY242053	53,000	60,000
270	1-5828-01	コンパクトエアステーション CAS-1	30,400	33,500
271	1-5828-01	コンパクトエアステーション CAS-1	30,400	33,500
273	1-5699-01	バキューガード 6722-5000	15,400	15,800
278	6-1040-09	コンプレッサー 交換用オイル473ml	8,100	9,200
279	1-8701-01	コンプレッサー PC3-10HL	121,000	124,000
290	1-676-01	手動式真空ポンプ 6132-0010A	25,400	26,700
290	1-676-02	手動式真空ポンプ 6132-0020A	30,500	32,000
311	1-2365-01	分析天秤EX124G	210,000	218,000
311	1-2365-02	分析天秤EX224G	240,000	250,000
311	1-2365-03	分析天秤EX324G	280,000	291,000
311	1-2365-04	分析天秤EX223G	196,000	204,000
311	1-2365-05	分析天秤EX423G	202,000	210,000
311	1-2365-06	分析天秤EX623G	217,000	226,000
311	1-2365-07	分析天秤EX1103G	292,000	304,000
311	1-9242-31	分析天秤AX124	175,000	182,000
311	1-9242-32	分析天秤AX224	197,000	205,000
311	1-9242-40	分析天秤AX324	233,000	242,000
312	2-8032-01	アズプロ分析天秤 ASP64	107,000	113,000
312	2-8032-02	アズプロ分析天秤 ASP114	118,000	125,000
312	2-8032-03	アズプロ分析天秤 ASP214	128,000	136,000
314	1-9242-33	電子天秤AX223	109,000	114,000
314	1-9242-34	電子天秤AX423	145,000	151,000
314	1-9242-35	電子天秤AX622	90,000	93,500
314	1-9242-36	電子天秤AX2202	109,000	114,000
314	1-9242-37	電子天秤AX5202	161,000	168,000
314	1-9242-38	電子天秤AX4201	108,000	113,000
314	1-9242-39	電子天秤AX8201	130,000	135,000
319	2-8036-01	アズプロ電子天秤 ASP213	63,000	66,500
319	2-8036-02	アズプロ電子天秤 ASP413	76,000	80,200
319	2-8036-03	アズプロ電子天秤 ASP2102	58,000	61,200
319	2-8036-04	アズプロ電子天秤 ASP4102	77,000	81,300
326	1-5774-11	コンパクト天びん ACアダプター	3,000	3,200
327	1-2118-01	電子天びん NVT1601JP/2	32,000	34,600
327	1-2118-02	電子天びん NVT3201JP/2	32,000	34,600
327	1-2118-03	電子天びん NVT10001JP/2	32,000	34,600
328	2-9530-01	カウンティングスケールCPB6K0.1N	63,600	68,000
328	2-9530-02	カウンティングスケールCPB15K0.2N	63,600	68,000
328	2-9530-03	カウンティングスケールCPB30K0.5N	63,600	68,000
328	1-3339-01	エコミー台はかりSD35	23,800	25,000
328	1-3339-02	エコミー台はかりSD75	23,800	25,000
328	1-3339-03	エコミー台はかりSD200	23,800	25,000
328	1-3339-04	エコミー台はかりSD75L	35,800	37,600
328	1-3339-05	エコミー台はかりSD200L	35,800	37,600
330	2-7830-01	デジタル台はかり D31P30BRJP	50,000	52,000
330	2-7830-02	デジタル台はかり D31P60BRJP	50,000	52,000
330	2-7830-03	デジタル台はかり D31P60BLJP	55,000	57,200
330	2-7830-04	デジタル台はかり D31P150BLJP	55,000	57,200
330	2-7830-05	デジタル台はかり D31P150BXJP	68,000	70,800
330	2-7830-06	デジタル台はかり D31P300BXJP	68,000	70,800
345	1-7892-01	赤外放射温度計 testo830-T1	16,000	15,000
345	1-7892-02	赤外放射温度計 testo830-T2	19,000	18,400
348	1-5063-01	黒体テープ THI-2B	7,000	7,500
355	2-6304-01	T字型中心温度計 105	18,000	14,700
355	2-6304-11	T字型中心温度計 中心用温度センサ	4,300	3,500
355	2-6304-12	T字型中心温度計 冷凍食品用温度センサ	14,000	10,200
355	2-6304-13	T字型中心温度計 中心用温度センサロンク	5,500	4,700
355	2-6304-15	T字型中心温度計 105 セット	33,000	31,700
358	1-5094-01	デジタル温度計testo-110 本体	17,000	16,400
358	1-5094-11	デジタル温度計0613-1212	15,000	10,500
358	1-5094-12	デジタル温度計0613-1712 センサ	14,000	10,900
358	1-5094-13	デジタル温度計0613-1912 センサ	17,000	12,200
358	1-5094-14	デジタル温度計0613-2211 センサ	24,000	15,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
358	1-5094-15	デジタル温度計0613-4611 センサ	19,000	12,600
358	1-5094-17	デジタル温度計0613-3211 センサ	36,000	24,500
358	1-9111-01	デジタルレコード温度計 TNA-140	105,000	108,000
375	1-5364-11	表面温度計 905-T2	14,500	14,100
377	1-1995-01	ソーラーデジタル温度計 SN-1200	4,500	5,000
378	1-603-01	ミニマックス II 最高最低温度計	3,900	4,500
379	1-9897-01	バイメタル表面温度計 TMS50-120	6,300	7,380
379	1-9897-02	バイメタル表面温度計 TMS50-250	7,400	7,380
379	1-9897-03	バイメタル表面温度計TMS50N-120	11,000	11,900
379	1-9897-04	バイメタル表面温度計TMS50N-250	12,900	11,900
379	1-2584-01	温度計VB-100P No.4300-08	18,600	21,000
379	1-2584-02	温度計VB-100P No.4300-01	18,600	21,000
379	1-2584-03	温度計VB-100P No.4300-12	20,200	22,200
388	2-6297-01	デジタル湿度計 PC-7700 II	4,200	4,500
411	1-3234-02	内蔵湿度データログ0572.1754	42,000	41,800
411	1-3234-04	温度データログ0572.1763	61,000	58,900
411	1-3234-05	湿度データログ0572.1765	73,000	69,000
411	1-3234-06	湿度データログ0572.1766	81,000	74,700
411	1-3234-07	湿度・気圧データログ0572.1767	93,000	85,500
411	1-3234-12	湿度データログ0572.6174	60,000	41,400
411	1-3234-13	温度データログ0602.0645	8,900	4,200
418	1-1014-02	湿度記録計 NS II-S(手巻式)	97,500	120,000
421	2-8140-11	pH樹脂製電極 LE407	14,300	14,900
421	2-8140-12	pHガラス製電極 LE409	18,400	19,100
421	2-8140-13	pHガラス製電極 LE420	27,600	28,700
421	2-8140-14	pHガラス製電極 LE438	20,400	21,200
421	2-8140-15	専用温度センサー NTC30k0hm	18,400	19,100
422	1-8199-23	pH/イオンメーター携帯型3245	150,000	160,000
422	1-8199-24	pH/イオンメーター卓上型2145	230,000	235,000
422	1-8199-13	pH電極 9157BNMD	48,000	49,000
422	1-8201-01	pH複合電極 8102BNUWP	59,000	60,000
422	1-8202-01	アンモニア電極 9512BNWP	108,000	110,000
422	1-8202-03	フッ素複合電極 9609BNWP	128,000	130,000
422	1-8202-04	塩素複合電極 9617BNWP	113,000	116,000
422	1-8202-06	カルシウム複合電極 9720BNWP	128,000	135,000
426	1-3491-01	卓上型pHメータS22030019029	184,000	191,000
426	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	33,700	35,000
426	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	31,700	32,900
426	1-5101-02	BNCマルチピンケープル52300009	10,200	10,600
426	1-5101-03	pHメータ標準液 51350072	3,060	3,200
431	1-8510-21	ポータブルpH計 30207950	79,500	82,400
431	1-8510-23	ポータブルpH計 30207951	88,000	91,200
431	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	33,700	35,000
431	1-5100-06	pH電極InLab PurePro	56,100	58,200
431	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	31,700	32,900
431	1-8510-11	電極 InLab413SG	42,900	44,500
431	1-8510-12	電極 InLab413SG/10m	49,000	50,800
431	1-5101-02	BNCマルチピンケープル52300009	10,200	10,600
431	1-5102-01	pHメータ用標準液30入51302047	10,200	10,600
431	1-5102-02	pHメータ用標準液30入51302069	10,200	10,600
431	1-5102-03	pHメータ用標準液30入51302070	10,200	10,600
431	1-5102-04	pHメータ用標準液セット51302068	10,200	10,600
431	1-5102-05	pHメータ用標準液51350052	4,080	4,300
431	1-5102-06	pHメータ用標準液51350054	4,080	4,300
431	1-5102-07	pHメータ用標準液51350056	4,080	4,300
431	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,080	4,300
431	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,100	5,300
433	2-9561-14	水質測定器EC1413μS/cm標準液	4,300	4,800
440	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,080	4,300
440	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,100	5,300
444	1-8511-31	ポータブル導電率計 30207955	96,000	99,500
444	1-8511-32	ポータブル導電率計 30207956	104,000	108,000
444	1-8511-21	導電率センサ InLab738	63,300	65,600
444	1-8511-22	導電率センサ InLab738-10m	73,500	76,200
444	1-8511-13	標準液 51302049	11,300	11,800
444	1-8511-14	標準液 51302050	11,300	11,800
451	1-8512-21	ポータブル溶存酸素計 30207959	145,000	151,000
451	1-8512-22	ポータブル溶存酸素計 30207960	149,000	155,000
451	1-8512-11	溶存酸素計電極 InLab605	93,900	97,400
451	1-8512-12	溶存酸素計電極nLab605/10m	105,000	109,000
451	1-8512-13	溶存酸素計用オプション 51340293	31,700	32,900
451	1-8512-14	溶存酸素計用オプション 51340294	3,570	3,700
451	1-8512-15	溶存酸素計用オプション 51300140	11,300	11,800
452	1-2851-11	光学式溶存酸素計 30207971	202,000	210,000
452	1-2851-12	光学式溶存酸素計 30207972	210,000	218,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
456	2-7096-01	残留塩素計 EW-520	40,000	48,000
456	2-6234-21	残留塩素計 EW-521 本体	60,000	72,000
456	2-6234-31	残留塩素計 交換センサーEW-521CS	16,000	22,000
456	2-6234-32	残留塩素計 交換センサーEW-521PS	12,000	20,000
459	2-5975-01	ラビッドDPD試薬 25g	4,200	4,500
463	1-8523-01	RQフレックス 16970-1M	98,000	102,500
463	1-8523-02	RQフレックス 16998-1M	56,400	58,100
463	1-8523-03	RQフレックス 16954-1M	5,900	6,200
463	1-8523-04	RQフレックス 16953-1M	5,900	6,200
463	2-5855-01	リフレクトクアント 16892-1M	13,700	14,300
463	2-5855-02	リフレクトクアント 16899-1M	13,700	14,300
463	2-5855-03	リフレクトクアント 16977-1M	13,700	14,100
463	2-5855-04	リフレクトクアント 16981-1M	6,100	6,300
463	2-5855-05	リフレクトクアント 16730-1M	4,300	4,400
463	2-5855-06	リフレクトクアント 16993-1M	14,700	15,200
463	2-5855-07	リフレクトクアント 16896-1M	12,600	13,000
463	2-5855-10	リフレクトクアント 16989-1M	11,900	13,000
463	2-5855-11	リフレクトクアント 16732-1M	8,500	8,900
463	2-5855-12	リフレクトクアント 16975-1M	6,100	6,300
463	2-5855-13	リフレクトクアント 16976-1M	6,100	6,300
463	2-5855-14	リフレクトクアント 16974-1M	6,100	6,300
463	2-5855-15	リフレクトクアント 16731-1M	6,500	6,700
463	2-5855-16	リフレクトクアント 16894-1M	7,600	7,800
463	2-5855-17	リフレクトクアント 16996-1M	6,100	6,300
463	2-5855-20	リフレクトクアント 16978-1M	10,300	10,600
463	2-5855-21	リフレクトクアント 16987-1M	6,100	6,300
463	2-5855-23	リフレクトクアント 16720-1M	7,700	7,900
463	2-5855-24	リフレクトクアント 16982-1M	6,100	6,300
463	2-5855-25	リフレクトクアント 16983-1M	6,300	6,500
463	2-5855-30	リフレクトクアント 16995-1M	6,100	6,300
463	2-5855-31	リフレクトクアント 16971-1M	6,100	6,300
463	2-5855-32	リフレクトクアント 16973-1M	6,100	6,300
463	2-5855-35	リフレクトクアント 16136-1M	27,400	28,400
463	2-5855-37	リフレクトクアント 16124-1M	6,200	6,500
463	2-5855-38	リフレクトクアント 16125-1M	7,700	7,900
463	2-5855-40	リフレクトクアント 16127-1M	15,800	16,300
463	2-5855-41	リフレクトクアント 16128-1M	15,800	16,300
463	2-5855-44	リフレクトクアント 16992-1M	11,400	11,700
502	1-6481-01	ポータブル照度計 testo540	20,000	19,400
508	8-5355-11	熱線式風速計 405	25,000	18,900
509	1-5305-02	温・風量計testo-425 セパレート	70,000	68,200
509	1-5237-15	温湿度計0516.0210 ケース	6,600	4,300
510	2-977-01	風速計TMS350	110,000	128,000
519	1-3229-01	LCRメーターU1731C	34,535	43,278
519	1-3229-02	LCRメーターU1732C	41,740	52,299
519	1-3229-03	LCRメーターU1733C	47,704	59,785
521	1-2175-01	デジタルマルチメーターU1241B	23,600	24,000
521	1-2175-02	デジタルマルチメーターU1242B	25,800	26,300
521	1-2175-11	ソフトキャリブゲースU1174A	2,030	2,300
524	1-2177-01	クランプメーターU1211A	26,800	32,000
524	1-2177-02	クランプメーターU1212A	34,800	42,500
524	1-2177-03	クランプメーターU1213A	37,000	45,000
540	1-6477-01	ポータブル差圧計 testo510	22,000	21,600
542	1-6522-01	差圧計 testo512-1	65,000	63,300
542	1-6522-02	差圧計 testo512-2	65,000	63,300
544	1-3558-01	圧力計KDM30-500kPaG-MBL	29,500	31,500
544	1-3558-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-BL	29,500	31,500
544	1-3558-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-BL	29,500	31,500
544	2-9202-01	圧力計KDM30-500kPaG-MYL	29,500	31,500
544	2-9202-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-YL	29,500	31,500
544	2-9202-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-YL	29,500	31,500
544	2-9203-01	圧力計KDM30-500kPaG-MRE	29,500	31,500
544	2-9203-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-RE	29,500	31,500
544	2-9203-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-RE	29,500	31,500
554	6-9143-14	継手 HOSE1/4BX10.5-B5	750	940
569	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	260,000	265,000
572	2-6217-11	温度計付塩分濃度計 SK-5S II	11,500	12,000
586	2-3357-11	レーザー距離計 DISTO-D210	26,300	28,600
591	1-6355-03	デジタルトルクメーター TNP-0.5	171,000	206,000
591	1-6355-04	デジタルトルクメーター TNP-5	171,000	206,000
591	1-6355-05	デジタルトルクメーター TNP-10	171,000	206,000
618	1-7373-01	ハロゲン光源LA-100USW 二分岐付	79,600	81,600
618	1-7373-02	ハロゲン光源LA-100USWストレート	61,300	63,300
620	1-2336-01	カメラ・スクリーンスタンドFWK-Z100	28,500	35,200
620	1-2336-02	カメラスクリーンスタンドFWKXYZ100	66,000	75,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
621	2-6997-01	マイクロスケール 177-401C	3,000	3,600
626	6-8252-01	サーチライト	9,950	10,750
626	6-8252-11	サーチライト用替電球	2,100	2,250
646	2-3120-01	アルミ光学ベンチ用キャリアCAA25LS	7,500	3,750
646	2-3120-02	アルミ光学ベンチ用キャリアCAA40LS	8,000	4,000
646	2-3120-03	アルミ光学ベンチ用キャリアCAA60LS	8,500	4,250
646	2-3120-04	キャリア CAA-100LS	10,000	5,000
646	2-3119-01	アルミ光学ベンチ OBT-300SH	14,000	7,000
646	2-3119-02	アルミ光学ベンチ OBT-500SH	18,000	9,000
646	2-3119-03	アルミ光学ベンチ OBT-800SH	23,000	11,500
646	2-3119-04	アルミ光学ベンチ OBT-1000SH	27,000	13,500
646	2-3119-05	アルミ光学ベンチ OBT-1500SH	40,000	20,000
646	2-3119-06	アルミ光学ベンチ OBT-2000SH	50,000	25,000
646	2-3122-01	ロッド RO-12-20	1,000	500
646	2-3122-02	ロッド RO-12-30	1,000	500
646	2-3122-03	ロッド RO-12-40	1,000	500
646	2-3122-04	ロッド RO-12-60	1,000	500
646	2-3122-05	ロッド RO-12-80	1,000	500
646	2-3122-06	ロッド RO-12-100	1,000	500
646	2-3122-07	ロッド RO-12-120	1,000	500
646	2-3122-08	ロッド RO-12-130	1,200	600
646	2-3122-09	ロッド RO-12-150	1,200	600
646	2-3122-10	ロッド RO-12-200	1,500	750
646	2-3122-11	ロッド RO-12-250	1,700	850
646	2-3122-12	ロッド RO-12-300	2,000	1,000
646	2-3122-13	ロッド RO-12-400	2,300	1,150
646	2-3122-14	ロッド RO-12-500	2,300	1,150
646	2-3121-01	ロッドスタンド RS-12-30	2,700	1,350
646	2-3121-02	ロッドスタンド RS-12-35	2,700	1,350
646	2-3121-03	ロッドスタンド RS-12-40	2,700	1,350
646	2-3121-04	ロッドスタンド RS-12-45	3,100	1,550
646	2-3121-05	ロッドスタンド RS-12-50	3,100	1,550
646	2-3121-06	ロッドスタンド RS-12-55	3,100	1,550
646	2-3121-07	ロッドスタンド RS-12-60	3,100	1,550
646	2-3121-08	ロッドスタンド RS-12-80	3,300	1,650
646	2-3121-09	ロッドスタンド RS-12-100	4,200	2,100
646	2-3121-10	ロッドスタンド RS-12-120	4,900	2,450
650	2-2921-01	コンベックス(ロック) L13-20BL	1,010	1,050
650	2-2921-02	コンベックス(ロック) L16-35BL	1,870	1,950
650	2-2921-03	コンベックス(ロック) L16-55BL	2,550	2,650
650	2-2921-04	コンベックス(ロック) L19-55BL	2,590	2,690
650	2-2923-01	コンベックス GロックGL19-55BL	2,700	2,810
650	2-2923-02	コンベックス GロックGL25-55BL	3,190	3,320
653	2-280-01	マグネット付VブロックMV-80G	17,600	19,000
653	2-280-02	マグネット付VブロックMV-100G	22,800	25,000
653	2-280-03	マグネット付VブロックMV-120G	30,000	32,000
679	3-5671-26	ローハイトテーブル MTL-1200	58,300	60,500
679	3-5671-27	ローハイトテーブル MTL-1500	64,500	67,000
679	3-5671-28	ローハイトテーブル MTL-1800	71,300	73,500
680	3-4439-11	作業台 KM-1200	69,000	71,500
680	3-4439-12	作業台 KM-1500	79,000	81,600
680	3-4439-13	作業台 KM-1800	89,000	81,600
680	3-4441-01	作業台(メラミン天板) MT-1200	57,100	60,000
680	3-4441-02	作業台(メラミン天板) MT-1500	62,800	65,500
680	3-4441-03	作業台(メラミン天板) MT-1800	69,600	72,200
698	3-441-01	研究室用チェア TL-17L型	39,900	41,500
698	3-441-02	研究室用チェア TL-6L型	22,400	23,500
702	2-8029-01	ラウンドチェアDX GS010-VBK	9,800	10,600
702	2-8029-02	ラウンドチェアDX GS010-VBL	9,800	10,600
702	2-8029-03	ラウンドチェアDX GS010-VPI	9,800	10,600
702	2-8029-04	ラウンドチェアDX GS010-VWH	9,800	10,600
770	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,850,000	1,870,000
770	3-1336-02	安全キャビネット KS-12パッケージ	1,950,000	1,970,000
770	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,160,000	2,180,000
770	3-1336-04	安全キャビネット KS-18パッケージ	2,470,000	2,490,000
770	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	1,130,000	1,150,000
770	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,230,000	1,250,000
770	2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	1,390,000	1,400,000
770	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,440,000	1,450,000
774	2-6628-01	DNAワークブース NSV-4	220,000	260,000
794	1-1938-11	クリーンドライキャビ H-60D-M II	46,500	53,500
794	1-1938-12	クリーンドライキャビ H-80D-M II	52,500	60,500
794	1-1938-13	クリーンドライキャビ H-110D-M II	59,500	68,500
794	1-1938-15	クリーンドライキャビ H-115WD-M II	70,000	80,500
837	1-9561-01	セーフティボトルキャリア65050010	15,800	16,600

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
837	3-5310-01	セイフティボトルキャリア黒03-439	15,400	15,700
837	3-5310-02	セイフティボトルキャリア赤03-439A	15,400	15,700
842	1-8134-01	ピペッタークラブ HS2062A	2,740	2,800
842	1-8134-03	ピペッタークラブ MPK20162A	5,880	6,000
884	2-3934-01	軽量樹脂製運搬車MPK-720-W	12,700	13,500
884	2-3934-02	軽量樹脂製運搬車MPK-720-BK	12,700	13,500
884	2-3955-01	軽量樹脂製運搬車MPK-720-W-SS	20,100	21,000
884	2-3955-02	軽量樹脂製運搬車MPK-720-BK-SS	20,100	21,000
884	1-1537-01	軽量樹脂製運搬車 MPK-720-NBK	13,200	13,900
884	1-1537-02	軽量樹脂製運搬車 MPK-720-NW	13,200	13,900
886	6-7123-01	ポーターカー ラジアン150	6,300	7,560
886	6-7123-02	ポーターカー ラジアン300	12,600	15,120
887	1-7250-01	鋼鉄製運搬車TC248	32,200	35,600
887	1-7250-02	鋼鉄製運搬車TC469	43,200	47,400
887	1-7250-03	鋼鉄製運搬車TC6712	63,200	69,000
887	1-7254-01	鋼鉄製運搬車TC248S	41,400	46,100
887	1-7254-02	鋼鉄製運搬車TC469S	52,700	57,900
887	1-7254-03	鋼鉄製運搬車TC6712S	73,700	79,500
890	1-3221-01	ハンドリフターATH-120	28,000	31,000
895	1-9523-01	踏台(アルミ合金製)TSF-153 1段	19,810	23,290
895	1-9523-02	踏台(アルミ合金製)TSF-256 2段	36,100	42,400
895	1-9523-03	踏台(アルミ合金製)TSF-369 3段	54,370	63,850
896	1-3991-01	アルミ作業用踏み台 TAF-92	35,760	42,010
896	1-3991-02	アルミ作業用踏み台 TAF-93	43,250	50,780
905	1-2424-11	ディッシュP35G-2-14C-GRID	40,000	44,500
905	1-7912-01	RNase汚染除去剤 7002JP	4,200	4,300
905	1-7912-02	表面汚染除去剤 7000JP	3,500	3,600
905	1-7912-03	表面汚染除去剤 7010JP	2,900	3,000
905	1-2424-01	ディッシュP35G-0-10-C	29,500	31,000
905	1-2424-02	ディッシュP-35G-0-14-C	29,500	31,000
905	1-2424-03	ディッシュP35G-1.0-14-C	29,500	31,000
905	1-2424-04	ディッシュP35G-1.5-10-C	29,500	31,000
905	1-2424-05	ディッシュP35G-1.5-14-C	29,500	31,000
905	1-2424-06	ディッシュP35G-1.5-20-C	39,500	41,500
905	1-2424-07	ディッシュP35GC-0-10-C	39,500	41,500
905	1-2424-08	ディッシュP35GC-0-14-C	39,500	41,500
905	1-2424-09	ディッシュP35GCol-0-10-C	39,500	41,500
905	1-2424-10	ディッシュP35GCol-0-14-C	39,500	41,500
907	1-8422-01	組織培養用フラスコ 353018	23,200	24,600
907	1-8422-02	組織培養用フラスコ 353014	46,200	48,600
907	1-8422-04	組織培養用フラスコ 353082	46,200	48,600
907	1-8422-05	組織培養用フラスコ 353024	38,600	40,600
907	1-8422-08	組織培養用フラスコ 353028	36,600	38,500
907	1-8423-01	組織培養用フラスコ 353107	24,800	26,100
907	1-8423-02	組織培養用フラスコ 353108	24,800	26,100
907	1-8423-03	組織培養用フラスコ 353109	24,800	26,100
907	1-8423-04	組織培養用フラスコ 353110	41,100	43,200
907	1-8423-05	組織培養用フラスコ 353136	24,600	25,900
907	1-8423-06	組織培養用フラスコ 353112	38,500	40,500
908	2-2063-01	細胞培養用フラスコ 430168	120,500	126,600
908	2-2063-02	細胞培養用フラスコ 430639	50,700	53,300
908	2-2063-03	細胞培養用フラスコ 3056	49,400	51,900
908	2-2063-06	細胞培養用フラスコ 3276	37,800	39,700
908	2-2063-08	細胞培養用フラスコ 430825	45,200	47,500
908	2-2063-11	細胞培養用フラスコ431079	45,700	48,000
908	2-2063-12	細胞培養用フラスコ431080	47,900	50,300
908	2-2063-09	細胞培養用フラスコ 431081	23,700	24,900
908	2-2063-10	細胞培養用フラスコ 431082	24,700	26,000
909	1-8770-01	カルチャーベセル 2600-0012	32,420	33,400
909	1-8771-01	カルチャーベセル 2605-0001	41,900	43,160
909	1-8772-01	カルチャーベセル用部品2145-0384	14,100	14,520
909	1-8772-02	カルチャーベセル用部品2167-0001	8,080	8,800
909	1-8772-03	カルチャーベセル用部品2167-0002	8,080	8,800
909	1-8772-04	カルチャーベセル用部品2168-0384	4,800	5,200
910	2-2066-01	ストレージボトル 丸型 431175	10,100	10,610
910	2-2066-02	ストレージボトル 丸型 430281	10,600	11,130
910	2-2066-03	ストレージボトル 丸型 430282	20,200	21,300
910	2-2066-04	ストレージボトル 丸型 430518	23,700	24,900
910	2-2067-02	ストレージボトル 角型 431431	15,600	16,400
910	2-2067-03	ストレージボトル 角型 431432	21,600	22,700
911	1-1500-01	角型培地瓶2019-0030	8,160	8,400
911	1-1500-02	角型培地瓶2019-0060	10,800	11,040
911	1-1500-03	角型培地瓶2019-0125	17,040	17,280
911	1-1500-04	角型培地瓶2019-0250	20,640	21,120
911	1-1500-05	角型培地瓶2019-0500	14,880	15,120

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
911	1-1500-06	角型培地瓶2019-1000	20,160	20,520
911	1-1500-07	角型培地瓶2019-2000	16,260	16,560
912	2-1919-04	セルストレナー352235	64,900	68,200
918	1-6449-01	キャップ付チューブ 02-681-311	6,720	6,860
918	1-6449-04	キャップ付チューブ 02-681-320	4,100	4,180
918	1-6449-07	キャップ付チューブ 02-681-321	4,900	5,000
919	1-8547-01	スクリュウチューブ 0.5ml自立型	13,000	13,200
919	1-8547-02	スクリュウチューブ 1.5mlコニカル型	13,000	13,200
919	1-8547-03	スクリュウチューブ 1.5ml自立型	13,000	13,200
919	1-8547-04	スクリュウチューブ 2.0mlコニカル型	13,000	13,200
919	1-8547-05	スクリュウチューブ 2.0ml自立型	13,000	13,200
920	2-5360-01	キャップ付遠沈管 T334-2SPR	26,300	26,800
920	2-5360-02	キャップ付遠沈管 T334-4SPR	26,300	26,800
920	2-5360-03	キャップ付遠沈管 T334-5SPR	26,300	26,800
920	2-5360-04	キャップ付遠沈管 T334-6SPR	26,300	26,800
920	2-5360-05	キャップ付遠沈管 T334-7SPR	26,300	26,800
921	1-9559-01	マイクロタイターチューブ 3424-11	6,500	6,600
921	1-9559-02	マイクロタイターチューブ 3498	4,700	4,800
923	2-3881-01	クライオバイアル T308-1A	49,000	50,000
923	2-3881-02	クライオバイアル T308-2	49,000	50,000
923	2-3881-03	クライオバイアル T308-2A	49,000	50,000
923	2-3881-04	クライオバイアル T308-3A	52,000	53,000
923	2-3881-05	クライオバイアル T308-4A	56,500	57,600
923	2-3881-06	クライオバイアル T308-5A	60,000	61,200
923	2-3881-07	クライオバイアル T311-1	49,500	50,500
923	2-3881-08	クライオバイアル T311-2	49,500	50,500
923	2-3881-09	クライオバイアル T311-3	49,500	50,500
923	2-3881-10	クライオバイアル T311-4	52,500	53,600
923	2-3881-11	クライオバイアル T311-4A	57,600	58,800
923	2-3881-12	クライオバイアル T311-5	60,000	61,200
924	2-7121-01	凍結面粘着ラベル PTL-112-490	24,000	26,500
924	2-7121-02	凍結面粘着ラベル PTL-76-490	25,000	27,500
924	2-7121-03	凍結面粘着ラベル PTL-78-490	31,500	38,000
924	2-7121-10	凍結面粘着ラベルM71-R4300	3,000	3,300
928	2-2065-01	マルチブルウェルプレート 3516	22,400	23,600
928	2-2065-02	マルチブルウェルプレート 3513	24,500	25,800
928	2-2065-03	マルチブルウェルプレート 3526	29,800	31,300
928	2-2065-04	マルチブルウェルプレート 3524	59,700	62,700
928	2-2065-05	マルチブルウェルプレート 3548	56,500	59,400
928	2-2065-06	マルチブルウェルプレート 3596	24,200	25,500
928	2-2065-07	マルチブルウェルプレート 3595	24,700	26,000
928	2-2065-08	マルチブルウェルプレート 3799	24,800	26,100
928	2-2065-09	マルチブルウェルプレート 3894	32,100	33,800
928	1-8425-01	セルカルチャープレート 353046	22,500	23,700
928	1-8425-02	セルカルチャープレート 353043	23,800	25,000
928	1-8425-03	セルカルチャープレート 353047	29,100	30,600
928	1-8425-04	セルカルチャープレート 353078	29,800	31,300
928	1-8425-05	セルカルチャープレート 353072	23,900	25,100
928	1-8425-06	セルカルチャープレート 353077	23,900	25,100
928	1-8425-07	セルカルチャープレート 353296	32,500	34,200
928	1-8425-08	セルカルチャープレート 353075	22,600	23,800
929	1-7366-03	マイクロウェルプレート 437111	45,600	47,200
929	1-7366-06	マイクロウェルプレート 437112	36,000	36,800
929	1-7366-04	マイクロウェルプレート 437796	34,200	35,400
929	1-7366-05	マイクロウェルプレート 437958	34,200	35,400
929	2-5464-05	マルチディッシュ 150687 75入	40,125	40,050
933	2-4575-01	ハニカムラック 1577550W	7,000	7,800
933	2-4575-02	ハニカムラック 1577-550R	7,000	7,800
933	2-4575-04	ハニカムラック 1577-550Y	7,000	7,800
933	2-4575-05	ハニカムラック 1577-550G	7,000	7,800
933	2-4575-06	ハニカムラック 1577-550B	7,000	7,800
934	2-5350-01	プレパレーションラック05-541-50	8,820	9,000
934	2-5350-02	プレパレーションラック05-541-51	8,820	9,000
934	2-5350-04	プレパレーションラック05-541-53	8,820	9,000
934	2-5350-05	プレパレーションラック05-541-54	8,820	9,000
934	2-5350-06	プレパレーションラック05-541-55	8,820	9,000
934	1-7932-01	マイクロチューブボックスHS120032	4,200	4,280
934	1-7932-02	マイクロチューブボックスHS120033	4,200	4,280
938	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	14,500	15,000
938	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタレット	5,800	6,000
938	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	11,800	12,300
938	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	11,600	11,900
938	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,300	10,600
938	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	14,700	15,100
938	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	12,400	13,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
938	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	10,900	11,200
938	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	45,900	48,200
938	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	12,800	13,400
938	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,300	11,800
938	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	32,800	34,000
938	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	47,900	49,700
938	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	5,900	6,200
938	6-8814-48	粉末培地 1. 01295. 0001	9,900	10,400
938	6-8814-49	粉末培地 1. 01298. 0001	7,100	7,400
938	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,000	13,300
938	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	17,600	18,000
938	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	14,600	15,300
938	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	15,300	16,000
938	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	51,800	54,400
938	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニツ食塩寒天	9,300	9,700
938	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	11,400	11,900
938	6-8814-35	TCBS寒天 10263	9,500	9,900
938	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,400	8,800
938	6-8814-40	セレナイトシステムブイオン7709	21,400	22,500
938	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	17,100	17,900
938	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,400	10,700
938	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	9,600	10,100
938	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	10,700	11,200
938	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	13,400	14,100
938	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	18,600	19,500
938	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	13,400	13,900
938	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	20,400	20,900
938	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,200	8,700
938	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,300	5,600
938	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	19,600	20,500
938	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	17,500	18,400
938	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	30,900	31,700
938	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	18,300	18,800
938	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン 選択剤	25,800	26,400
938	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	20,800	21,300
938	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,300	13,600
938	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	22,300	22,900
938	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	14,100	14,800
938	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	12,500	10,700
938	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	12,300	12,600
938	6-8814-85	粉末培地 100416 (R2A寒天培地)	19,600	20,100
938	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	21,900	23,000
938	6-8814-92	粉末培地 カンピロバクターCCDA選択剤	18,800	19,300
938	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	10,500	11,000
938	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	24,200	25,400
938	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,100	18,600
938	6-8814-71	粉末培地フレーザリステリア増菌ブイオン	17,700	18,300
938	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	13,500	14,200
938	6-8814-94	粉末培地 11781	9,600	10,100
938	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	17,200	17,900
938	6-8814-86	粉末培地 12122	11,200	11,500
939	2-2160-01	培地添加剤 3784-0001	30,300	32,000
940	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	11,700	12,500
940	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,200	12,800
940	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	12,200	12,800
940	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	12,200	12,800
940	2-7522-05	アンブル培地 PD20047SO	11,700	12,000
949	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	29,400	30,900
954	2-3259-01	食品検体容器23213-2	4,200	4,400
954	2-3259-02	食品検体容器23223-2	6,300	6,600
958	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	30,500	33,000
958	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	30,100	31,700
958	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	19,700	21,000
958	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	32,500	34,500
960	5-1056-01	フレーザー滅菌器 02-544-157	94,500	96,400
965	2-4631-11	リサーチプラスF 10μL	20,900	21,300
965	2-4631-12	リサーチプラスF 20μL	20,900	21,300
965	2-4631-13	リサーチプラスF 25μL	20,900	21,300
965	2-4631-14	リサーチプラスF 50μL	20,900	21,300
965	2-4631-15	リサーチプラスF 100μL	20,900	21,300
965	2-4631-16	リサーチプラスF 200μL	20,900	21,300
965	2-4631-17	リサーチプラスF 250μL	20,900	21,300
965	2-4631-18	リサーチプラスF 500μL	20,900	21,300
965	2-4631-19	リサーチプラスF 1000μL	20,900	21,300
965	2-4632-13	リサーチプラスV 2-20μL	34,800	35,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
965	2-4632-14	リサーチプラスV 10-100μL	34,800	35,500
965	2-4632-15	リサーチプラスV 20-200μL	34,800	35,500
965	2-4632-19	マイクロベット3120(オレンジ)	34,800	35,500
965	2-4632-16	リサーチプラスV 100-1000μL	34,800	35,500
965	2-4636-22	リサーチプラスM 8ch 10-100	88,500	90,000
965	2-4636-23	リサーチプラスM 8ch 30-300	88,500	90,000
965	2-4636-25	リサーチプラスM 12ch 10-100	99,800	101,000
965	2-4636-26	リサーチプラスM 12ch 30-300	99,800	101,000
965	1-7393-01	ピベットスタンド 3115000. 003	18,300	18,600
966	2-4633-31	マイクロベット4921000010	25,200	25,600
966	2-4633-32	マイクロベット4921000028	25,200	25,600
966	2-4633-33	マイクロベット4921000036	25,200	25,600
966	2-4633-34	マイクロベット4921000044	25,200	25,600
966	2-4633-35	マイクロベット4921000052	25,200	25,600
966	2-4633-36	マイクロベット4921000079	25,200	25,600
966	2-4633-37	マイクロベット4921000087	25,200	25,600
966	2-4633-38	マイクロベット4921000095	25,200	25,600
966	2-4633-39	マイクロベット4921000109	25,200	25,600
966	2-4633-20	マイクロベット4921 青200μl	25,200	25,600
966	2-4633-21	マイクロベット4921 青250μl	25,200	25,600
966	2-4633-22	マイクロベット4921 青500μl	25,200	25,600
966	2-4633-23	マイクロベット4921 青1000μl	25,200	25,600
966	2-4633-24	マイクロベット4921 赤2000μl	25,200	25,600
966	2-4633-25	マイクロベット4921 赤2500μl	25,200	25,600
966	2-4634-11	ピベット4920 0. 1-2. 5	38,300	39,000
966	2-4634-12	ピベット4920 0. 5-10	38,300	39,000
966	2-4634-13	ピベット4920 2-20 ライトグレー	38,300	39,000
966	2-4634-14	ピベット4920 2-20 イエロ	38,300	39,000
966	2-4634-15	ピベット4920 10-100	38,300	39,000
966	2-4634-16	ピベット4920 20-200	38,300	39,000
966	2-4634-17	ピベット4920 30-300	38,300	39,000
966	2-4634-18	ピベット4920 100-1000	38,300	39,000
966	2-4634-19	ピベット4920 0. 25-2. 5ml	38,300	39,000
966	2-4634-20	ピベット4920 0. 5-5ml	38,300	39,000
966	2-4634-21	ピベット4920 1-10ml	38,300	39,000
966	1-2890-01	電動ピベット4861000015	71,000	72,200
966	1-2890-02	電動ピベット4861000023	71,000	72,200
966	1-2890-03	電動ピベット4861000031	71,000	72,200
966	1-2890-04	電動ピベット4861000040	71,000	72,200
966	1-2890-05	電動ピベット4861000058	71,000	72,200
966	1-2890-06	電動ピベット4861000066	71,000	72,200
966	1-2890-07	電動ピベット4861000104	123,500	125,700
966	1-2890-08	電動ピベット4861000120	123,500	125,700
966	1-2890-09	電動ピベット4861000147	123,500	125,700
966	1-2890-10	電動ピベット4861000163	123,500	125,700
966	1-2890-11	電動ピベット4861000112	148,000	150,600
966	1-2890-12	電動ピベット4861000139	148,000	150,600
966	1-2890-13	電動ピベット4861000155	148,000	150,600
967	2-4645-71	マルチベット4982000012	48,000	48,200
967	2-4645-41	コンビチップアドバン0030089405	13,200	13,400
967	2-4645-42	コンビチップアドバン0030089413	13,200	13,400
967	2-4645-43	コンビチップアドバン0030089421	13,200	13,400
967	2-4645-44	コンビチップアドバン0030089430	13,200	13,400
967	2-4645-45	コンビチップアドバン0030089448	13,200	13,400
967	2-4645-46	コンビチップアドバン0030089456	13,200	13,400
967	2-4645-47	コンビチップアドバン0030089464	13,200	13,400
967	2-4645-61	コンビチップアドバン0030089472	4,300	4,400
967	2-4645-48	コンビチップアドバン0030089480	4,300	4,400
967	2-4645-49	コンビチップアドバン0030089618	25,000	25,400
967	2-4645-50	コンビチップアドバン0030089626	25,000	25,400
967	2-4645-51	コンビチップアドバン0030089634	25,000	25,400
967	2-4645-52	コンビチップアドバン0030089642	25,000	25,400
967	2-4645-53	コンビチップアドバン0030089650	25,000	25,400
967	2-4645-54	コンビチップアドバン0030089669	25,000	25,400
967	2-4645-55	コンビチップアドバン0030089677	25,000	25,400
967	2-4645-62	コンビチップアドバン0030089685	8,000	8,100
967	2-4645-56	コンビチップアドバン0030089693	8,000	8,100
967	2-4645-64	コンビチップアドバン0030089715	1,300	1,400
967	2-4645-66	コンビチップアドバン0030089731	9,600	9,800
967	2-4645-63	コンビチップアドバン0030089723	1,300	1,400
967	2-4645-65	コンビチップアドバン0030089740	9,600	9,800
967	2-4635-01	マイクロベット 4720 1-10ml	48,800	49,700
967	2-4635-11	バリチップ 1-10ml	14,200	14,400
967	2-4635-12	バリチップ 2. 5-10ml	11,700	11,900
968	2-4876-01	epTIPSスタンダード 93401	7,200	7,300

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
968	2-4876-02	epTIPSスタンダード 93403	6,800	6,900
968	2-4876-03	epTIPSスタンダード 93404	5,200	5,300
968	2-4876-04	epTIPSスタンダード 93405	5,200	5,300
968	2-4876-05	epTIPSスタンダード 93406	5,200	5,300
968	2-4876-06	epTIPSスタンダード 93407	7,700	7,800
968	2-4876-07	epTIPSスタンダード 93408	4,100	4,200
968	2-4876-08	epTIPSスタンダード 93409	8,100	8,200
968	2-4876-09	epTIPSスタンダード 93400	7,300	7,400
968	2-4876-10	epTIPSスタンダード 93410	10,400	10,600
968	2-4878-01	epTIPS ラック 93482	7,300	7,400
968	2-4878-02	epTIPS ラック 93484	6,500	6,600
968	2-4878-03	epTIPS ラック 93485	6,500	6,600
968	2-4878-04	epTIPS ラック 93486	6,500	6,600
968	2-4878-05	epTIPS ラック 93488	5,300	5,400
968	2-4878-06	epTIPS ラック 93489	9,900	10,000
968	2-4874-01	epTIPSボックス 93451	4,300	4,400
968	2-4874-02	epTIPSボックス 93453	4,100	4,200
968	2-4874-03	epTIPSボックス 93454	3,900	4,000
968	2-4874-04	epTIPSボックス 93455	3,900	4,000
968	2-4874-05	epTIPSボックス 93456	3,900	4,000
968	2-4874-06	epTIPSボックス 93457	4,100	4,200
968	2-4874-07	epTIPSボックス 93458	4,300	4,400
968	2-4874-08	epTIPSボックス 93459	4,500	4,600
968	2-4875-01	epTIPSリロード 93421	9,700	9,800
968	2-4875-02	epTIPSリロード 93423	9,300	9,500
968	2-4875-03	epTIPSリロード 93424	7,700	7,800
968	2-4875-04	epTIPSリロード 93425	7,700	7,900
968	2-4875-05	epTIPSリロード 93426	7,700	7,900
968	2-4875-06	epTIPSリロード 93427	9,300	9,500
968	2-4875-07	epTIPSリロード 93428	6,300	6,400
968	2-4873-01	epTIPS セット 93461	8,600	8,800
968	2-4873-02	epTIPS セット 93463	8,300	8,400
968	2-4873-03	epTIPS セット 93464	7,300	7,400
968	2-4873-04	epTIPS セット 93465	7,300	7,500
968	2-4873-05	epTIPS セット 93466	7,400	7,500
968	2-4873-06	epTIPS セット 93467	8,200	8,300
968	2-4873-07	epTIPS セット 93468	7,100	7,200
968	2-4877-01	epTIPS シングル 93474	3,600	3,700
968	2-4877-02	epTIPS シングル 93476	3,600	3,700
968	1-1790-01	フィルターチップ 93651	22,400	22,800
968	1-1790-02	フィルターチップ 93652	22,400	22,800
968	1-1790-03	フィルターチップ 93653	22,400	22,800
968	1-1790-04	フィルターチップ 93654	22,400	22,800
968	1-1790-05	フィルターチップ 93655	22,400	22,800
968	1-1790-06	フィルターチップ 93656	22,400	22,800
968	1-1790-07	フィルターチップ 93657	24,500	24,900
968	1-1790-08	フィルターチップ 93658	24,500	24,900
968	1-1790-09	フィルターチップ 93659	13,100	13,300
968	1-1790-10	フィルターチップ 93660	13,100	13,300
969	2-1691-01	フィンベットF1 FN-4641010	40,600	41,400
969	2-1691-02	フィンベットF1 FN-4641020	40,600	41,400
969	2-1691-03	フィンベットF1 FN-4641030	40,600	41,400
969	2-1691-04	フィンベットF1 FN-4641040	40,600	41,400
969	2-1691-05	フィンベットF1 FN-4641060	35,800	36,500
969	2-1691-12	フィンベットF1 FN-4641140	35,800	36,500
969	2-1691-06	フィンベットF1 FN-4641070	35,800	36,500
969	2-1691-07	フィンベットF1 FN-4641080	35,800	36,500
969	2-1691-08	フィンベットF1 FN-4641090	35,800	36,500
969	2-1691-09	フィンベットF1 FN-4641100	35,800	36,500
969	2-1691-10	フィンベットF1 FN-4641110	40,600	41,400
969	2-1691-11	フィンベットF1 FN-4641120	45,000	45,900
969	2-1694-01	フィンベットF2 FN-4642010	34,600	35,200
969	2-1694-02	フィンベットF2 FN-4642020	34,600	35,200
969	2-1694-03	フィンベットF2 FN-4642030	34,600	35,200
969	2-1694-04	フィンベットF2 FN-4642040	34,600	35,200
969	2-1694-05	フィンベットF2 FN-4642060	31,000	31,600
969	2-1694-11	フィンベットF2 FN-4642130	31,000	31,600
969	2-1694-06	フィンベットF2 FN-4642070	31,000	31,600
969	2-1694-07	フィンベットF2 FN-4642080	31,000	31,600
969	2-1694-08	フィンベットF2 FN-4642090	31,000	31,600
969	2-1694-09	フィンベットF2 FN-4642100	34,600	35,200
969	2-1694-10	フィンベットF2 FN-4642110	42,000	42,800
970	2-8246-01	マイクロベット 46200000	83,000	84,600
970	2-8246-02	マイクロベット 46200300	83,000	84,600
970	2-8246-03	マイクロベット 46200400	83,000	84,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
970	2-8246-04	マイクロベット 46200500	83,000	84,600
970	2-8246-05	マイクロベット 46200600	83,000	84,600
970	2-8246-06	マイクロベット 46200700	83,000	84,600
970	2-8246-07	マイクロベット 46200800	83,000	84,600
970	2-8249-01	フィンチップ 9400310	10,800	11,000
970	2-8249-02	フィンチップ 9400300	14,300	14,500
970	2-8249-13	フィンチップ 9400327	44,100	44,900
970	2-8249-03	フィンチップ 9400230	9,900	10,000
970	2-8249-04	フィンチップ 9400260	13,200	13,400
970	2-8249-14	フィンチップ 9400267	21,000	21,400
970	2-8249-05	フィンチップ 9401260	10,100	10,300
970	2-8249-06	フィンチップ 9401250	13,800	14,000
970	2-8249-15	フィンチップ 9401255	24,800	25,200
970	2-8249-07	フィンチップ 9401030	10,100	10,300
970	2-8249-08	フィンチップ 9401110	13,800	14,000
970	2-8249-16	フィンチップ 9401115	12,300	12,500
970	2-8249-09	フィンチップ 9402030	15,200	15,500
970	2-8249-10	フィンチップ 9402070	13,000	13,200
970	2-8249-11	フィンチップ 9402151	3,500	3,600
970	2-8249-12	フィンチップ 9402160	7,700	7,800
970	2-8250-03	MBPチップ 3500	2,500	2,600
970	2-8250-06	MBPチップ 3510	2,700	2,800
970	2-8250-09	MBPチップ 3550	2,400	2,500
970	2-8250-10	MBPチップ 3581	6,600	6,700
971	2-9800-01	ピペットチップ3501-HR	5,900	6,000
971	2-9800-02	ピペットチップ3501-RT	5,000	5,100
971	2-9800-03	ピペットチップ3502-HR	5,400	5,500
971	2-9800-04	ピペットチップ3502-RT	4,600	4,700
971	2-9800-05	ピペットチップ3511-HR	6,000	6,100
971	2-9800-06	ピペットチップ3512-HR	5,500	5,600
971	2-9800-07	ピペットチップ3521-HR	6,000	6,100
971	2-9800-08	ピペットチップ3521-RT	5,100	5,200
971	2-9800-09	ピペットチップ3522-HR	5,200	5,300
971	2-9800-10	ピペットチップ3522-RT	4,500	4,600
971	2-9800-11	ピペットチップ3520JP	2,800	2,900
971	2-9800-12	ピペットチップ3551-HR	5,600	5,700
971	2-9800-13	ピペットチップ3551-RT	4,800	4,900
971	2-9800-14	ピペットチップ3552-HR	5,000	5,100
971	2-9800-15	ピペットチップ3552-RT	4,300	4,400
971	2-9800-16	ピペットチップ3771-HR	6,300	6,400
971	2-9800-17	ピペットチップ3771-RT	5,300	5,400
971	2-9800-18	ピペットチップ3772-HR	5,600	5,700
971	2-9800-19	ピペットチップ3772-RT	4,800	4,900
971	2-9800-20	ピペットチップ3772-B	3,100	3,200
971	2-9800-21	ピペットチップ3101-HR	5,800	5,900
971	2-9800-22	ピペットチップ3101-RT	3,900	4,000
971	2-9800-23	ピペットチップ3102-HR	5,500	5,600
971	2-9800-24	ピペットチップ3102-RT	3,600	3,700
971	2-9800-25	ピペットチップ3582JP	5,800	5,900
971	2-9800-26	ピペットチップ3580JP	3,000	3,100
971	2-9800-27	ピペットチップ3791-HR	5,600	5,700
971	2-9800-28	ピペットチップ3792-HR	5,200	5,300
971	2-8248-02	フィンベットスタンド 9420360	10,800	11,000
971	2-8248-05	ピペットスタンド 9420390	3,900	4,000
971	2-8248-01	フィンベットスタンド 9420320	7,500	7,600
971	2-8248-04	ピペットスタンド 9420400	11,900	12,100
974	1-6857-01	ダイヤモンドチップ D10Vエコパック	16,000	15,000
974	1-6857-02	ダイヤモンドチップ D10Vイージーパック	2,700	2,500
974	1-6857-03	ダイヤモンドチップ D10T Tiパック	6,400	6,000
974	1-6857-04	ダイヤモンドチップ DL10Vエコパック	18,000	17,000
974	1-6857-05	ダイヤモンドチップDL10Vイージーパック	3,100	2,800
974	1-6857-06	ダイヤモンドチップDL10T Tiパック	6,400	6,000
974	1-6857-07	ダイヤモンドチップ D200Vエコパック	14,000	13,000
974	1-6857-08	ダイヤモンドチップD200Vイージーパック	2,600	2,400
974	1-6857-09	ダイヤモンドチップD200T Tiパック	5,300	5,000
974	1-6857-10	ダイヤモンドチップD1000Vエコパック	19,000	17,000
974	1-6857-11	チップ D1000Vイージーパック	3,200	3,000
974	1-6857-12	ダイヤモンドチップ D-1000T	5,700	5,300
974	1-6857-14	チップ D10mLイージーパック	7,300	7,000
974	1-6858-02	ダイヤモンドチップDF-10ST	13,000	12,000
974	1-6858-04	ダイヤモンドチップDFL-10ST	13,000	12,000
974	1-6858-06	ダイヤモンドチップDF-30ST	12,000	11,000
974	1-6858-08	ダイヤモンドチップDF-100ST	12,000	11,000
974	1-6858-10	ダイヤモンドチップ DF-200ST	12,000	11,000
974	1-6858-12	ダイヤモンドチップ DF1000ST	14,000	13,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
974	2-2057-01	ダイヤモンドチップ タワーバックD10	4,300	3,800
974	2-2057-02	ダイヤモンドチップ タワーバックDL10	4,800	4,300
974	2-2057-03	ダイヤモンドチップ タワーバックD200	4,100	3,700
974	2-2057-04	ダイヤモンドチップ タワーバックD300	4,200	3,900
974	2-2057-05	ダイヤモンドチップタワーバックD1000	4,000	3,900
974	2-2057-06	ダイヤモンドチップタワーバックD10ST	4,700	4,400
974	2-2057-07	タワーバック DL10ST	5,300	4,800
974	2-2057-08	タワーバック D200ST	4,600	4,100
974	2-2057-09	タワーバック D300ST	4,700	4,600
974	2-2057-10	タワーバック D1000ST	4,600	4,400
981	1-2480-01	マイクロピペット4070	24,000	25,200
981	1-2480-02	マイクロピペット4071	24,000	25,200
981	1-2480-03	マイクロピペット4072	22,000	23,100
981	1-2480-04	マイクロピペット4073	22,000	23,100
981	1-2480-05	マイクロピペット4074	22,000	23,100
981	1-2480-06	マイクロピペット4075	22,000	23,100
981	1-2480-11	マイクロピペット4078	18,000	18,900
981	1-2480-12	マイクロピペット4079	15,000	15,800
981	1-2479-01	マルチチャンネルピペッター4080	63,000	66,200
981	1-2479-02	マルチチャンネルピペッター4081	63,000	66,200
981	1-2479-03	マルチチャンネルピペッター4082	63,000	66,200
981	1-2479-04	マルチチャンネルピペッター4083	63,000	66,200
981	1-2479-05	マルチチャンネルピペッター4084	83,000	87,200
981	1-2479-06	マルチチャンネルピペッター4085	83,000	87,200
981	1-2479-07	マルチチャンネルピペッター4086	83,000	87,200
981	1-2479-08	マルチチャンネルピペッター4087	83,000	87,200
981	1-2479-11	マルチチャンネルピペッター4088	12,000	12,600
981	1-2426-01	ピペットチップ4120	23,100	24,300
981	1-2426-02	ピペットチップ4121	23,100	24,300
981	1-2426-03	ピペットチップ4122	23,100	24,300
981	1-2426-04	ピペットチップ4123	26,000	27,300
981	1-2426-05	ピペットチップ4124	25,200	26,500
981	1-2427-01	ピペットチップ4115	20,200	21,300
981	1-2427-02	ピペットチップ4116	20,200	21,300
981	1-2427-03	ピペットチップ4117	20,200	21,300
981	1-2427-04	ピペットチップ4118	23,100	24,300
981	1-2427-05	ピペットチップ4119	21,800	22,900
987	2-1705-02	活性炭フィルターチップ5469	9,900	10,000
987	2-1705-12	活性炭フィルターチップ5069B	9,900	10,000
987	2-1705-03	活性炭フィルターチップ5479E	12,600	12,800
987	2-1705-13	活性炭フィルターチップ5079EB	12,600	12,800
988	1-7910-21	フィルターチップ 2139-HR	15,500	15,800
988	1-7910-23	フィルターチップ 2140-HR	15,500	15,800
988	1-7910-26	フィルターチップ 2149P-HR	15,500	15,800
988	1-7910-28	フィルターチップ 2065E-HR	15,500	15,800
988	1-7910-63	フィルターチップ2065-HR	15,500	15,800
988	1-7910-30	フィルターチップ 2069-HR	15,500	15,800
988	1-7910-66	フィルターチップ2070-HR	15,500	15,800
988	1-7910-33	フィルターチップ 2179-HR	15,500	15,800
988	1-7910-69	フィルターチップ2079JP	15,900	16,200
988	1-7910-41	フィルターチップ 2139-RI	11,500	11,700
988	1-7910-61	フィルターチップ2139-RT	10,200	10,400
988	1-7910-43	フィルターチップ 2140-RI	11,500	11,700
988	1-7910-46	フィルターチップ 2149P-RI	11,500	11,700
988	1-7910-62	フィルターチップ2149P-RT	10,200	10,400
988	1-7910-48	フィルターチップ 2065E-RI	11,500	11,700
988	1-7910-64	フィルターチップ2065-RI	11,500	11,700
988	1-7910-50	フィルターチップ 2069-RI	11,500	11,700
988	1-7910-65	フィルターチップ2069-RT	10,200	10,400
988	1-7910-67	フィルターチップ2070-RT	10,200	10,400
988	1-7910-53	フィルターチップ 2179-RI	11,500	11,700
988	1-7910-68	フィルターチップ2179-RT	7,300	7,400
988	2-5347-01	チップ FS-TF-20-R-S 滅菌済	14,700	15,000
988	2-5347-02	チップ FS-TF-50-R-S 滅菌済	14,700	15,000
988	2-5347-03	チップ FS-TF-100-R-S滅菌済	14,700	15,000
988	2-5347-04	チップ FS-TF-200-R-S滅菌済	14,700	15,000
988	2-5347-05	チップ FS-TF-300-R-S滅菌済	14,700	15,000
988	2-5347-06	チップ FS-TF-400-R-S滅菌済	14,700	15,000
988	2-5347-07	チップ FS-TF-1000-R-S	14,700	15,000
989	5-3106-01	チップラック&ラック収納滅菌缶YR	14,500	15,800
989	5-3106-02	チップラック&ラック収納滅菌缶BR	15,500	16,900
989	5-3106-03	チップラック&ラック収納滅菌缶YR-I	11,000	12,000
989	5-3106-05	チップラック&ラック収納滅菌缶BR-I	12,000	13,200
990	1-4967-01	試薬リザーバー 4311	9,200	9,000
990	1-4967-02	試薬リザーバー 4321	9,200	9,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
990	1-1483-01	リザーバー MX-8093-11	12,000	12,200
990	1-1483-02	リザーバー MX-8094JP	12,000	12,200
990	1-1483-03	リザーバー MX-8095JP	12,000	12,200
990	1-1483-04	リザーバー MX-8096-11	12,000	12,200
990	1-1483-05	リザーバー MX-8075JP	9,900	10,000
990	1-1483-06	リザーバー MX-8076	4,400	4,500
990	1-1483-07	リザーバー MX-8085	12,000	12,200
990	1-1483-08	リザーバー MX-8086JP	12,000	12,200
992	2-450-08	EMマイスターディスペンサー用ボトル2.5	4,100	4,250
992	2-9874-01	Easy pH 滴定装置 酸/塩基滴定	431,000	450,000
992	2-9874-02	Easy Cl 滴定装置 沈殿滴定	431,000	450,000
992	2-9874-03	EasyKFV カールフィッシャー水分計	801,000	835,000
992	2-9874-11	Easy Direct PCソフト	61,600	64,200
992	2-9874-12	EG11-BNC pH電極(水溶)	20,600	21,500
992	2-9874-13	EG13-BNC pH電極(非水)	20,600	21,500
992	2-9874-14	EM45-BNC 沈殿センサー	20,600	21,500
992	2-9874-15	EM43-BNC KFVセンサー	20,600	21,500
992	2-9874-16	inlabScience 高機能pH電極	33,700	35,000
992	2-9874-17	inlabScience用ケーブル	5,100	5,300
993	1-6233-01	ボトルトップ・ピュレット 1620506	122,240	115,000
993	1-6233-02	ボトルトップ・ピュレット 1620507	122,240	115,000
993	1-6232-01	ボトルトップ・ディスペンサー1605543	46,830	45,500
993	1-6232-02	ボトルトップ・ディスペンサー1605544	46,830	45,500
993	1-6232-03	ボトルトップ・ディスペンサー1605545	46,830	45,500
993	1-6232-04	ボトルトップ・ディスペンサー1605546	60,690	58,000
993	1-6232-05	ボトルトップ・ディスペンサー1605547	70,980	64,000
993	1-6232-06	ボトルトップ・ディスペンサー1605548	79,490	81,000
994	2-450-07	EMマイスターディスペンサー用ボトル1L	2,400	2,500
994	2-450-08	EMマイスターディスペンサー用ボトル2.5	4,100	4,250
994	2-5386-01	EMサイクルディスペンサー0.2~1ML	59,100	60,800
994	2-5386-02	EMサイクルディスペンサー0.4~2ML	59,100	60,800
994	2-5386-03	EMサイクルディスペンサー 1~5ML	59,100	60,800
994	2-5386-04	EMサイクルディスペンサー 2~10ML	59,100	60,800
994	2-5386-05	EMサイクルディスペンサー 5~30ML	85,200	88,000
994	2-5386-06	EMサイクルディスペンサー10~60ML	89,000	91,800
994	2-450-07	EMマイスターディスペンサー用ボトル1L	2,400	2,500
994	2-450-08	EMマイスターディスペンサー用ボトル2.5	4,100	4,250
994	2-5386-09	接続アダプター A32用 9313521	3,100	3,200
994	2-5386-10	接続アダプター A38用 9313525	3,100	3,200
994	2-5386-11	接続アダプター S40用 9313527	3,100	3,200
999	1-2233-11	ピペットコントローラー 4094	3,000	3,150
999	1-2233-12	ピペットコントローラー 4095	3,000	3,150
999	1-2233-13	ピペットコントローラー 4096	1,800	1,890
1000	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,400	8,700
1000	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,500	5,700
1000	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,400	8,700
1000	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,500	5,700
1000	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,400	8,700
1000	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,500	5,700
1001	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,400	8,700
1001	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,500	5,700
1007	2-5636-01	白硬注射筒ガラス先 1ml	600	650
1007	2-5636-02	白硬注射筒ガラス先 2ml	600	650
1007	2-5636-03	白硬注射筒ガラス先 3ml	500	550
1007	2-5636-04	白硬注射筒ガラス先 5ml	500	550
1007	2-5636-05	白硬注射筒ガラス先 10ml	800	850
1007	2-5636-06	白硬注射筒ガラス先 20ml	900	950
1007	2-5636-07	白硬注射筒ガラス先 30ml	1,200	1,300
1007	2-5636-08	白硬注射筒ガラス先 50ml	1,800	1,850
1007	2-5636-09	白硬注射筒ガラス先 100ml	3,500	3,650
1007	2-5636-10	白硬注射筒ガラス先 200ml	12,200	13,500
1007	2-5636-11	白硬注射筒ガラス先 300ml	57,200	60,000
1007	2-5636-12	白硬注射筒ガラス先 500ml	92,500	96,600
1007	2-5636-13	白硬注射筒ガラス先 1000ml	244,000	267,000
1007	2-5637-01	白硬注射筒洗陽先 30ml	1,200	1,300
1007	2-5637-02	白硬注射筒洗陽先 50ml	1,800	1,850
1007	2-5637-03	白硬注射筒洗陽先 100ml	3,500	3,650
1007	2-5637-04	白硬注射筒洗陽先 200ml	12,200	13,500
1007	2-5637-05	白硬注射筒洗陽先 300ml	57,200	60,000
1007	2-5637-06	白硬注射筒洗陽先 500ml	92,500	96,600
1007	2-5637-07	白硬注射筒洗陽先 1000ml	244,000	262,000
1007	1-6187-01	白硬注射筒ロック先 1ml	700	740
1007	1-6187-02	白硬注射筒ロック先 2ml	550	610
1007	1-6187-03	白硬注射筒ロック先 3ml	600	740
1007	1-6187-04	白硬注射筒ロック先 5ml	600	790

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1007	1-6187-05	白硬注射筒ロック先 10ml	900	950
1007	1-6187-06	白硬注射筒ロック先 20ml	1,100	1,160
1007	1-6187-07	白硬注射筒ロック先 30ml	1,400	1,470
1007	1-6187-08	白硬注射筒ロック先 50ml	2,000	2,100
1007	1-6187-09	白硬注射筒ロック先 100ml	3,700	3,890
1007	1-6187-11	白硬注射筒ロック先 1ml 微量用	900	950
1007	1-6187-12	白硬注射筒ロック先 2ml 微量用	1,000	1,050
1007	2-4986-01	インター注射筒洗腸先30ml	1,750	2,050
1007	2-4986-02	インター注射筒洗腸先50ml	2,210	2,600
1007	2-4986-03	インター注射筒洗腸先100ml	4,270	5,000
1007	2-4984-01	インター注射筒ガラス先0.25ml微量用	1,860	2,200
1007	2-4984-02	インター注射筒ガラス先0.5ml微量用	1,710	2,000
1007	2-4984-03	インター注射筒ガラス先1ml微量用	1,030	1,200
1007	2-4984-04	インター注射筒ガラス先2ml微量用	1,030	1,350
1007	2-5635-01	注射針 皮下1/2 12本入	570	800
1007	2-5635-02	注射針 静脈中 12本入	570	800
1008	2-4985-01	インター注射筒ロック先1ml	720	800
1008	2-4985-02	インター注射筒ロック先2ml	600	660
1008	2-4985-03	インター注射筒ロック先3ml	720	800
1008	2-4985-04	インター注射筒ロック先5ml	820	920
1008	2-4985-05	インター注射筒ロック先10ml	1,050	1,180
1008	2-4985-06	インター注射筒ロック先20ml	1,330	1,510
1008	2-4985-07	インター注射筒ロック先30ml	1,910	2,170
1008	2-4985-08	インター注射筒ロック先50ml	2,380	2,720
1008	2-4985-09	インター注射筒ロック先100ml	4,450	5,150
1008	2-4985-10	インター注射筒ロック先1ml微量用	1,180	1,330
1008	2-4985-11	インター注射筒ロック先2ml微量用	1,180	1,450
1008	2-4983-01	インター注射筒ガラス先1ml	590	690
1008	2-4983-02	インター注射筒ガラス先2ml	470	550
1008	2-4983-03	インター注射筒ガラス先3ml	590	690
1008	2-4983-04	インター注射筒ガラス先5ml	690	810
1008	2-4983-05	インター注射筒ガラス先10ml	900	1,050
1008	2-4983-06	インター注射筒ガラス先20ml	1,180	1,400
1008	2-4983-07	インター注射筒ガラス先30ml	1,750	2,050
1008	2-4983-08	インター注射筒ガラス先50ml	2,210	2,600
1008	2-4983-09	インター注射筒ガラス先100ml	4,270	5,000
1008	2-5634-01	白硬注射筒ガラス先 0.25ml 微量用	1,400	1,500
1008	2-5634-02	白硬注射筒ガラス先 0.5ml 微量用	1,200	1,300
1008	2-5634-03	白硬注射筒ガラス先 1ml 微量用	700	750
1008	2-5634-04	白硬注射筒ガラス先 2ml 微量用	800	850
1008	2-5632-01	コントロール注射筒 3ml	3,800	5,000
1008	2-5632-02	コントロール注射筒 5ml	4,200	5,500
1008	2-5632-03	コントロール注射筒 10ml	5,000	6,200
1008	2-5632-04	コントロール注射筒 20ml	8,300	8,400
1008	1-2752-01	分注ノズル・シリンジキャップH4900N	1,500	1,800
1008	1-2752-02	分注ノズル・シリンジキャップH4900C	2,800	3,400
1029	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	129,000	145,000
1029	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	125,000	139,000
1029	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	132,000	147,000
1029	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	171,000	190,000
1029	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	201,000	226,000
1029	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	276,000	307,000
1029	2-5894-01	液体窒素保存容器SC11/7	174,000	196,000
1029	2-5894-02	液体窒素保存容器SC20/20	206,000	234,000
1029	2-5894-03	液体窒素保存容器SC33/26	261,000	293,000
1029	2-5894-04	液体窒素保存容器SC36/32	279,000	313,000
1029	2-5896-01	液体窒素容器CryoSystem750	414,000	461,000
1029	2-5896-02	保存容器CryoSystem2000	672,000	882,000
1029	2-5896-03	保存容器CryoSystem4000	760,000	1,007,000
1029	2-5896-04	保存容器CryoSystem6000	859,000	1,138,000
1030	2-5895-01	液体窒素容器XC20Millenium	169,000	190,000
1030	2-5895-02	液体窒素保存容器XC22/5	244,000	272,000
1030	2-5895-03	液体窒素保存容器XC32/8	314,000	349,000
1030	2-5895-04	液体窒素保存容器XC33/22	256,000	285,000
1030	2-5895-05	液体窒素保存容器XC34/18	247,000	277,000
1030	2-5895-06	液体窒素保存容器XC43/28	339,000	380,000
1030	2-5895-07	液体窒素保存容器XC47/11-6	320,000	359,000
1030	2-5895-08	液体窒素保存容器XC47/11-10	325,000	364,000
1043	1-1842-01	動物用経口ゾンデ O1-208-87	70,800	72,200
1043	1-1842-02	動物用経口ゾンデ O1-208-88	70,800	72,200
1043	1-1842-03	動物用経口ゾンデ O1-208-89	70,800	72,200
1052	2-173-01	パラフィン用木製ブロック 大 100入	1,700	2,000
1052	2-173-02	パラフィン用木製ブロック 中 100入	1,600	1,850
1052	2-173-03	パラフィン用木製ブロック 小 100入	1,400	1,650
1056	1-6452-01	プラスチック製カバーガラス 12-547	7,940	8,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1057	2-5376-01	丸形カバーガラス 12-545-80	27,500	28,100
1057	2-5376-02	丸形カバーガラス 12-545-100	14,000	14,300
1057	2-5376-03	丸形カバーガラス 12-545-101	11,700	11,900
1057	2-5376-04	丸形カバーガラス 12-545-102	12,000	12,200
1057	2-5375-01	丸形カバーガラス 12-545-82	28,500	29,100
1057	2-5375-02	丸形カバーガラス 12-545-83	17,800	18,200
1057	2-5375-03	丸形カバーガラス 12-545-84	15,400	15,700
1057	2-5375-04	丸形カバーガラス 12-545-85	13,000	13,300
1057	2-5375-05	丸形カバーガラス 12-545-86	13,600	13,900
1057	2-174-01	オイキット液 100mL	4,900	5,600
1057	2-174-02	オイキット液 250mL	10,000	11,400
1057	2-174-03	オイキット液 500mL	20,000	23,000
1060	2-2112-12	Moxiカセット Sタイプ 25枚入	10,000	16,000
1060	2-4022-01	検鏡プレートUR-137S 3窓 50入	8,000	8,750
1060	2-4022-02	検鏡プレートUR-157S 5窓 50入	9,500	10,500
1061	1-7934-01	PP染色バット O1-816-21	1,600	1,640
1064	1-6456-01	カードボードトレー 12-587-10	1,160	1,180
1064	2-172-01	マップ 20枚用 10入	6,300	7,300
1064	2-172-02	マップ 30枚用 10入	6,750	7,900
1064	2-172-03	マップ 36枚用 10入	7,450	8,650
1065	2-5377-01	スライドボックス O3-448-1 青	1,220	1,240
1065	2-5377-02	スライドボックス O3-448-2 緑	1,220	1,240
1065	2-5377-03	スライドボックス O3-448-3 赤	1,180	1,240
1065	2-5377-04	スライドボックス O3-448-4 黄	1,180	1,240
1065	2-5377-05	スライドボックス O3-448-5 白	1,220	1,240
1065	2-165-01	プレパラートボックス W-100	1,300	1,500
1065	2-165-02	プレパラートボックス W-50	1,200	1,400
1065	2-165-03	プレパラートボックス W-20	900	1,100
1069	6-6039-02	ハンドスプレーヤー IK-6	18,000	21,000
1069	6-6039-03	ハンドスプレーヤー IK-9	19,000	22,000
1071	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	173,000	176,000
1071	1-9470-43	標準架台 ZRJKSTDJ1	168,000	171,000
1071	2-7089-02	超純水製造装置 ZFWA TDE KT	74,600	76,100
1071	2-7089-03	超純水製造装置 SPRO OSI A1	62,800	64,100
1071	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	22,300	22,700
1071	2-7089-05	超純水製造装置 TANK MPK O3	3,300	3,400
1071	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,000	14,300
1071	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	23,500	24,000
1071	2-7089-07	超純水製造装置 SANI KIT O1	18,300	18,700
1071	1-9470-31	超純水製造装置 ZRXQ003JP	1,630,000	1,663,000
1071	1-9470-41	スターターキット ZRXQSTRTA	626,000	639,000
1071	2-7089-11	水道水直結超純水製造装置ZRQSVP3JP	554,000	565,000
1071	2-7089-08	水道水直結超純水製造装置ZRQSSTRTJ	74,400	76,000
1071	2-5864-01	超純水製造装置Z00QSV3JP	882,000	900,000
1071	2-5864-11	超純水製造装置ZQSVSTRTJ	110,000	112,000
1072	2-7100-03	超純水製造装置 SYPK OSI A1	68,500	69,900
1072	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,000	14,300
1072	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	23,500	24,000
1072	1-9428-11	超純水装置カートリッジSimpliPak	42,000	42,800
1072	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	22,300	22,700
1072	1-9428-13	超純水装置 最終フィルター	14,900	15,200
1072	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	23,500	24,000
1072	1-2173-01	MilliQ用ポリリッシュLCPAK000J	36,500	37,200
1072	2-7100-11	純水供給型超純水装置Synergy UV	710,000	724,000
1072	2-7100-02	超純水製造装置 SYNO STR TJ	81,000	83,000
1072	1-9428-21	超純水製造装置 SIMSV01JP	345,000	352,000
1072	1-9428-14	スターターキット SIMSSTRTJ	53,000	54,000
1073	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	173,000	176,000
1073	2-1948-11	PROGOTOS2 プロガードTS2	23,100	23,600
1073	2-1948-12	CDRC351JW RO膜Elix3用	59,000	60,200
1073	2-1948-16	ZLXUVLP01 本体用UVランプ	18,400	18,800
1073	2-1948-17	TANKMPK01 エアイベントフィルター	21,000	21,400
1073	2-1948-18	ZLXUVLPL1 ASM用UVランプ	36,400	37,100
1073	2-5861-11	30LタンクキットTANKINO3N	69,000	70,000
1073	2-5861-12	60LタンクキットTANKINO6N	106,000	108,000
1073	2-6496-01	水道水直結超純水製造装置50129869	480,000	520,000
1073	2-6496-02	水道水直結超純水製造装置50129872	530,000	570,000
1073	2-6496-03	水道水直結超純水製造装置50129688	595,000	640,000
1073	2-6496-11	RO膜09.2003	40,000	42,000
1073	2-6496-12	イオン交換カートリッジ09.1020	59,000	63,000
1073	2-6496-13	最終フィルター-09.1003	25,000	26,000
1073	2-6496-14	エアイベントフィルター-22.0091	14,000	15,000
1073	2-6496-15	UVランプ09.1002	40,000	49,000
1073	2-6496-16	ウルトラフィルター-50133981	58,000	60,000
1073	1-9461-21	高純水製造装置 ZRXV003JP	580,000	592,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1073	1-9461-31	スターターキット ZRXSSTRJT	73,000	74,000
1073	2-5862-01	純水製造装置ZLXEVO30JP	410,000	418,000
1073	2-5862-02	純水製造装置ZLXEVO50JP	554,000	565,000
1073	2-5862-03	純水製造装置ZLXEVI00JP	1,006,000	1,026,000
1074	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	164,000	167,000
1074	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	209,000	213,000
1074	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	15,000	15,300
1074	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	7,500	7,700
1075	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,000	14,300
1078	1-3134-01	カートリッジ純水器デミエース DX-07	100,000	108,000
1078	1-3134-02	カートリッジ純水器デミエース DX-10	108,000	117,000
1078	1-3134-03	カートリッジ純水器デミエース DX-15	135,000	146,000
1078	1-3134-04	カートリッジ純水器KB-07	75,000	81,000
1078	1-3134-05	カートリッジ純水器KB-15	105,000	113,000
1078	1-3135-01	カートリッジ純水器 07型予備ポンペ	45,000	49,000
1078	1-3135-02	カートリッジ純水器 10型予備ポンペ	60,000	65,000
1078	1-3135-03	カートリッジ純水器 15型予備ポンペ	75,000	81,000
1078	1-3136-01	カートリッジ純水器 07型樹脂再生費	10,000	11,000
1078	1-3136-02	カートリッジ純水器 10型樹脂再生費	12,800	13,800
1078	1-3136-03	カートリッジ純水器 15型樹脂再生費	16,700	18,000
1078	1-3134-11	デミエース用フィルターハウジングセットF	24,000	26,000
1078	1-3134-12	デミエース用フィルターハウジングセットR	24,000	26,000
1078	1-3134-13	デミエース用フィルタハウジングセットFR	43,000	47,000
1078	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	42,000	42,200
1078	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	50,000	51,000
1078	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	81,000	82,500
1088	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.5cm 100入	610	630
1088	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	730	760
1088	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	730	760
1088	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	970	1,000
1088	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,100	1,140
1088	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,600	1,650
1088	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,200	2,270
1088	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,300	3,400
1088	2-317-09	定性角形濾紙No.1 46×57 100入	13,800	14,300
1088	2-317-10	定性角形濾紙No.1 60×60 100入	17,600	18,200
1088	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	610	630
1088	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	730	760
1088	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	850	880
1088	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	970	1,000
1088	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,300	1,340
1088	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	1,900	1,960
1088	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	2,800	2,890
1088	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	3,900	4,020
1088	2-318-09	定性角形濾紙No.2 46×57 100入	15,000	15,500
1088	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,100	1,140
1088	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,400	1,450
1088	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,800	1,860
1088	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,000	2,060
1088	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,500	2,580
1088	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	3,700	3,820
1088	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,200	5,360
1088	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,100	9,380
1088	2-319-09	定性角形濾紙No.3 46×57 100入	29,500	30,400
1088	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	850	880
1088	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,100	1,140
1088	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,300	1,340
1088	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,500	1,550
1088	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	1,900	1,960
1088	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	2,800	2,890
1088	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	3,900	4,020
1088	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,400	5,570
1088	2-320-09	定性角形濾紙No.4 46×57 100入	20,400	21,100
1088	2-321-01	定性円形濾紙No.5 5.5cm 100入	930	960
1088	2-321-02	定性円形濾紙No.5 7.0cm 100入	1,300	1,340
1088	2-321-03	定性円形濾紙No.5 9.0cm 100入	1,400	1,450
1088	2-321-04	定性円形濾紙No.5 11.0cm 100入	1,700	1,760
1088	2-321-05	定性円形濾紙No.5 12.5cm 100入	2,000	2,060
1088	2-321-06	定性円形濾紙No.5 15.0cm 100入	3,000	3,090
1088	2-321-07	定性円形濾紙No.5 18.5cm 100入	4,200	4,330
1088	2-321-08	定性円形濾紙No.5 24.0cm 100入	6,500	6,700
1088	2-322-02	定性円形濾紙No.6 7.0cm 100入	1,100	1,140
1088	2-322-03	定性円形濾紙No.6 9.0cm 100入	1,300	1,340
1088	2-322-04	定性円形濾紙No.6 11.0cm 100入	1,600	1,650
1088	2-322-05	定性円形濾紙No.6 12.5cm 100入	1,900	1,960

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1088	2-322-06	定性円形濾紙No.6 15.0cm 100入	2,800	2,890
1088	2-322-07	定性円形濾紙No.6 18.5cm 100入	3,900	4,020
1088	2-322-08	定性円形濾紙No.6 24.0cm 100入	5,100	5,260
1088	1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 12.5cm	4,000	4,120
1088	1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 15.0cm	4,100	4,230
1088	1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 18.5cm	4,300	4,430
1088	1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 24.0cm	6,200	6,390
1088	2-323-01	定量円形濾紙No.40 5.5cm 100入	1,600	1,640
1088	2-323-02	定量円形濾紙No.40 7.0cm 100入	2,000	2,040
1088	2-323-03	定量円形濾紙No.40 9.0cm 100入	2,100	2,150
1088	2-323-04	定量円形濾紙No.40 11.0cm 100入	2,600	2,660
1088	2-323-05	定量円形濾紙No.40 12.5cm 100入	3,500	3,570
1088	2-323-06	定量円形濾紙No.40 15.0cm 100入	4,800	4,900
1088	2-323-07	定量円形濾紙No.40 18.5cm 100入	7,100	7,250
1088	2-323-08	定量円形濾紙No.40 24.0cm 100入	10,900	11,200
1088	2-323-09	定量角形濾紙No.40 46×57 100入	43,900	44,800
1088	2-324-01	定量円形濾紙No.41 5.5cm 100入	1,600	1,640
1088	2-324-02	定量円形濾紙No.41 7.0cm 100入	2,000	2,040
1088	2-324-03	定量円形濾紙No.41 9.0cm 100入	2,100	2,150
1088	2-324-04	定量円形濾紙No.41 11.0cm 100入	2,600	2,660
1088	2-324-05	定量円形濾紙No.41 12.5cm 100入	3,500	3,570
1088	2-324-06	定量円形濾紙No.41 15.0cm 100入	4,800	4,900
1088	2-324-07	定量円形濾紙No.41 18.5cm 100入	7,100	7,250
1088	2-324-08	定量円形濾紙No.41 24.0cm 100入	10,900	11,200
1088	2-324-09	定量角形濾紙No.41 46×57 100入	43,900	44,800
1088	2-325-01	定量円形濾紙No.42 5.5cm 100入	1,600	1,640
1088	2-325-02	定量円形濾紙No.42 7.0cm 100入	2,000	2,040
1088	2-325-03	定量円形濾紙No.42 9.0cm 100入	2,100	2,150
1088	2-325-04	定量円形濾紙No.42 11.0cm 100入	2,600	2,660
1088	2-325-05	定量円形濾紙No.42 12.5cm 100入	3,500	3,570
1088	2-325-06	定量円形濾紙No.42 15.0cm 100入	4,800	4,900
1088	2-325-07	定量円形濾紙No.42 18.5cm 100入	7,100	7,250
1088	2-325-08	定量円形濾紙No.42 24.0cm 100入	10,900	11,200
1088	2-325-09	定量円形濾紙No.42 46×57 100入	41,900	42,800
1088	2-8306-03	定量濾紙 No. 43 9.0cm	2,100	2,150
1088	2-8306-04	定量濾紙 No. 43 11.0cm	2,600	2,660
1088	2-8306-05	定量濾紙 No. 43 12.5cm	3,300	3,370
1088	2-8306-06	定量濾紙 No. 43 15.0cm	4,700	4,800
1088	2-8306-07	定量濾紙 No. 43 18.5cm	7,000	7,140
1088	2-326-02	定量円形濾紙No.44 7.0cm 100入	2,000	2,040
1088	2-326-03	定量円形濾紙No.44 9.0cm 100入	2,100	2,150
1088	2-326-04	定量円形濾紙No.44 11.0cm 100入	2,600	2,660
1088	2-326-05	定量円形濾紙No.44 12.5cm 100入	3,500	3,570
1088	2-326-06	定量円形濾紙No.44 15.0cm 100入	4,800	4,900
1088	2-326-07	定量円形濾紙No.44 18.5cm 100入	7,100	7,250
1088	2-326-08	定量円形濾紙No.44 24.0cm 100入	12,000	12,300
1088	2-327-01	定量円形濾紙No.50 5.5cm 100入	1,400	1,430
1088	2-327-02	定量円形濾紙No.50 7.0cm 100入	1,800	1,840
1088	2-327-03	定量円形濾紙No.50 9.0cm 100入	1,900	1,940
1088	2-327-04	定量円形濾紙No.50 11.0cm 100入	2,500	2,550
1088	2-327-05	定量円形濾紙No.50 12.5cm 100入	3,100	3,170
1088	2-327-06	定量円形濾紙No.50 15.0cm 100入	4,200	4,290
1088	2-327-07	定量円形濾紙No.50 18.5cm 100入	6,000	6,120
1088	2-327-08	定量円形濾紙No.50 24.0cm 100入	9,700	9,900
1088	2-327-09	定量角形濾紙No.50 46×57 100入	44,000	44,900
1088	2-328-01	定量円形濾紙No.540 5.5cm 100入	1,700	1,740
1088	2-328-03	定量円形濾紙No.540 9.0cm 100入	2,100	2,150
1088	2-328-04	定量円形濾紙No.540 11.0cm 100入	2,600	2,660
1088	2-328-05	定量円形濾紙No.540 12.5cm 100入	3,500	3,570
1088	2-328-06	定量円形濾紙No.540 15.0cm 100入	4,800	4,900
1088	2-328-07	定量円形濾紙No.540 18.5cm 100入	7,100	7,250
1088	2-328-08	定量円形濾紙No.540 24.0cm 100入	10,900	11,200
1090	2-329-01	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.1cm	1,800	1,840
1090	2-329-02	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.4cm	2,000	2,040
1090	2-329-03	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.5cm	2,000	2,040
1090	2-329-04	ガラス繊維円形濾紙GF/A 3.7cm	2,900	2,960
1090	2-329-05	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.25cm	3,200	3,270
1090	2-329-06	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.7cm	3,300	3,370
1090	2-329-07	ガラス繊維円形濾紙GF/A 5.5cm	3,900	3,980
1090	2-329-08	ガラス繊維円形濾紙GF/A 6.0cm	4,100	4,190
1090	2-329-09	ガラス繊維円形濾紙GF/A 7.0cm	4,400	4,490
1090	2-329-10	ガラス繊維円形濾紙GF/A 9.0cm	5,200	5,300
1090	2-329-11	ガラス繊維円形濾紙GF/A 11.0cm	7,700	7,860
1090	2-329-12	ガラス繊維円形濾紙GF/A 12.5cm	9,500	9,690
1090	2-329-13	ガラス繊維円形濾紙GF/A 15.0cm	12,800	13,100

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1090	2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57	30,100	30,700
1090	2-330-01	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.1cm	2,700	2,760
1090	2-330-02	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.4cm	3,100	3,170
1090	2-330-03	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.5cm	3,100	3,170
1090	2-330-04	ガラス繊維円形濾紙GF/B 3.7cm	4,900	5,000
1090	2-330-05	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.25cm	5,100	5,200
1090	2-330-06	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.7cm	5,200	5,300
1090	2-330-07	ガラス繊維円形濾紙GF/B 5.5cm	6,900	7,040
1090	2-330-08	ガラス繊維円形濾紙GF/B 6.0cm	8,600	8,780
1090	2-330-09	ガラス繊維円形濾紙GF/B 7.0cm	9,800	10,000
1090	2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B 9.0cm	3,300	3,370
1090	2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B 11.0cm	4,400	4,490
1090	2-330-12	ガラス繊維円形濾紙GF/B 12.5cm	6,000	6,120
1090	2-330-13	ガラス繊維円形濾紙GF/B 15.0cm	8,000	8,160
1090	2-330-14	ガラス繊維角形濾紙GF/B 46×57	73,300	74,700
1090	2-331-01	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.1cm	2,900	2,960
1090	2-331-02	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.4cm	3,100	3,170
1090	2-331-03	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.5cm	3,300	3,370
1090	2-331-04	ガラス繊維円形濾紙GF/C 3.7cm	5,200	5,300
1090	2-331-05	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.25cm	5,400	5,510
1090	2-331-06	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.7cm	5,600	5,720
1090	2-331-07	ガラス繊維円形濾紙GF/C 5.5cm	7,300	7,450
1090	2-331-09	ガラス繊維円形濾紙GF/C 7.0cm	10,800	11,100
1090	2-331-10	ガラス繊維円形濾紙GF/C 9.0cm	11,400	11,700
1090	2-331-11	ガラス繊維円形濾紙GF/C 11.0cm	15,800	16,200
1090	2-331-12	ガラス繊維円形濾紙GF/C 12.5cm	20,200	20,600
1090	2-331-13	ガラス繊維円形濾紙GF/C 15.0cm	27,800	28,400
1090	2-331-14	ガラス繊維角形濾紙GF/C 46×57	74,400	75,900
1090	2-332-01	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.1cm	2,900	2,960
1090	2-332-02	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.4cm	3,100	3,170
1090	2-332-03	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.5cm	3,300	3,370
1090	2-332-05	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.25cm	5,400	5,510
1090	2-332-06	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.7cm	5,600	5,720
1090	2-332-07	ガラス繊維円形濾紙GF/D 5.5cm	7,300	7,450
1090	2-332-09	ガラス繊維円形濾紙GF/D 7.0cm	10,800	11,100
1090	2-332-10	ガラス繊維円形濾紙GF/D 9.0cm	3,700	3,780
1090	2-332-11	ガラス繊維円形濾紙GF/D 11.0cm	5,000	5,100
1090	2-332-12	ガラス繊維円形濾紙GF/D 12.5cm	6,300	6,430
1090	2-332-13	ガラス繊維円形濾紙GF/D 15.0cm	8,600	8,780
1090	2-332-14	ガラス繊維角形濾紙GF/D 46×57	88,800	90,500
1090	2-333-01	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.1cm	5,500	5,610
1090	2-333-02	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.4cm	6,000	6,120
1090	2-333-03	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.5cm	6,000	6,120
1090	2-333-04	ガラス繊維円形濾紙GF/F 3.7cm	10,200	10,400
1090	2-333-05	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.25cm	11,000	11,300
1090	2-333-06	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.7cm	12,800	13,100
1090	2-333-07	ガラス繊維円形濾紙GF/F 5.5cm	14,500	14,800
1090	2-333-09	ガラス繊維円形濾紙GF/F 7.0cm	16,800	17,200
1090	2-333-10	ガラス繊維円形濾紙GF/F 9.0cm	7,400	7,600
1090	2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F 11.0cm	9,300	9,490
1090	2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F 12.5cm	11,600	11,900
1090	2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F 15.0cm	16,500	16,900
1090	2-333-14	ガラス繊維角形濾紙 GF/F 46×57	134,000	136,600
1090	2-5671-06	ガラス繊維濾紙GMF1501841047	6,600	6,740
1090	2-5671-10	ガラス繊維濾紙GMF1501841090	7,200	7,350
1090	2-5672-06	ガラス繊維濾紙GMF1501842047	6,600	6,740
1090	2-5672-10	ガラス繊維濾紙GMF1501842090	7,200	7,350
1090	2-9612-01	ガラス繊維濾紙934-AH 21	3,100	3,170
1090	2-9612-02	ガラス繊維濾紙934-AH 24	3,400	3,470
1090	2-9612-03	ガラス繊維濾紙934-AH 25	3,700	3,780
1090	2-9612-04	ガラス繊維濾紙934-AH 37	5,700	5,820
1090	2-9612-05	ガラス繊維濾紙934-AH 42.5	6,000	6,120
1090	2-9612-06	ガラス繊維濾紙934-AH 47	6,100	6,230
1090	2-9612-07	ガラス繊維濾紙934-AH 55	8,900	9,080
1090	2-9612-09	ガラス繊維濾紙934-AH 70	12,600	12,900
1090	2-9612-10	ガラス繊維濾紙934-AH 90	15,300	15,600
1090	2-9612-11	ガラス繊維濾紙934-AH 110	21,200	21,700
1090	2-9612-12	ガラス繊維濾紙934-AH 125	29,200	29,800
1090	2-9612-13	ガラス繊維濾紙934-AH 150	36,200	36,900
1091	2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	1,800	1,840
1091	2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	2,600	2,660
1091	2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	3,700	3,780
1091	2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	4,600	4,700
1091	2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	6,200	6,330
1091	2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	9,700	9,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1091	2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	14,600	14,900
1091	2-335-01	ワットマン石英濾紙 角型 25入	45,500	46,400
1091	2-335-02	ワットマン石英濾紙φ32 円型 100入	15,800	16,200
1091	2-335-03	ワットマン石英濾紙φ37 円型 100入	18,300	18,700
1091	2-335-04	ワットマン石英濾紙φ47 円型 100入	20,700	21,100
1091	2-335-05	ワットマン石英濾紙φ55 円型 100入	25,500	26,000
1092	2-336-01	ワットマンシリカ円筒濾紙 10入	10,800	10,600
1092	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,600	8,430
1092	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,500	8,330
1092	1-7391-01	ガラス製円筒濾紙	20,600	20,200
1094	2-3043-01	メンブレンフィルター VSWP01300	16,500	16,800
1094	2-3043-04	メンブレンフィルター VSWP02500	21,500	21,900
1094	2-3043-05	メンブレンフィルター VSWP04700	25,500	26,000
1094	2-3043-06	メンブレンフィルター VSWP09025	22,500	23,000
1094	2-3043-11	メンブレンフィルター VMWP01300	16,500	16,800
1094	2-3043-14	メンブレンフィルター VMWP02500	21,500	21,900
1094	2-3043-15	メンブレンフィルター VMWP04700	25,500	26,000
1094	2-3043-16	メンブレンフィルター VMWP09025	22,500	23,000
1094	2-3043-21	メンブレンフィルター VCWP01300	16,500	16,800
1094	2-3043-24	メンブレンフィルター VCWP02500	21,500	21,900
1094	2-3043-25	メンブレンフィルター VCWP04700	25,900	26,400
1094	2-3043-26	メンブレンフィルター VCWP09025	21,500	21,900
1094	2-3043-31	メンブレンフィルター GSWP01300	10,500	10,700
1094	2-3043-34	メンブレンフィルター GSWP02500	10,500	10,700
1094	2-3043-35	メンブレンフィルター GSWP04700	16,900	17,200
1094	2-3043-36	メンブレンフィルター GSWP09000	46,900	47,800
1094	2-3043-37	メンブレンフィルター GSWP14250	43,500	44,400
1094	2-3043-44	メンブレンフィルター PHWP02500	10,500	10,700
1094	2-3043-46	メンブレンフィルター PHWP09025	11,900	12,100
1094	2-3043-47	メンブレンフィルター PHWP14250	43,500	44,400
1094	2-3043-51	メンブレンフィルター HAWP01300	10,500	10,700
1094	2-3043-53	メンブレンフィルター HAWP02400	10,500	10,700
1094	2-3043-54	メンブレンフィルター HAWP02500	10,500	10,700
1094	2-3043-55	メンブレンフィルター HAWP04700	16,500	16,800
1094	2-3043-56	メンブレンフィルター HAWP09000	46,900	47,800
1094	2-3043-57	メンブレンフィルター HAWP14250	43,500	44,400
1094	2-3043-61	メンブレンフィルター DAWP01300	10,500	10,700
1094	2-3043-64	メンブレンフィルター DAWP02500	10,500	10,700
1094	2-3043-65	メンブレンフィルター DAWP04700	16,900	17,200
1094	2-3043-66	メンブレンフィルター DAWP09025	11,900	12,100
1094	2-3043-67	メンブレンフィルター DAWP14250	43,500	44,400
1094	2-3043-71	メンブレンフィルター AAWP01300	10,500	10,700
1094	2-3043-74	メンブレンフィルター AAWP02500	10,500	10,700
1094	2-3043-75	メンブレンフィルター AAWP04700	16,900	17,200
1094	2-3043-76	メンブレンフィルター AAWP09000	46,900	47,800
1094	2-3043-77	メンブレンフィルター AAWP14250	43,500	44,400
1094	2-3044-01	メンブレンフィルター RAWP01300	10,500	10,700
1094	2-3044-04	メンブレンフィルター RAWP02500	10,500	10,700
1094	2-3044-05	メンブレンフィルター RAWP04700	16,900	17,200
1094	2-3044-07	メンブレンフィルター RAWP14250	43,500	44,400
1094	2-3044-11	メンブレンフィルター SSWP01300	10,000	10,200
1094	2-3044-14	メンブレンフィルター SSWP02500	10,900	11,100
1094	2-3044-15	メンブレンフィルター SSWP04700	16,500	16,800
1094	2-3044-16	メンブレンフィルター SSWP09025	12,500	12,800
1094	2-3044-17	メンブレンフィルター SSWP14250	43,900	44,800
1094	2-3044-21	メンブレンフィルター SMWP01300	10,000	10,200
1094	2-3044-24	メンブレンフィルター SMWP02500	10,900	11,100
1094	2-3044-25	メンブレンフィルター SMWP04700	16,500	16,800
1094	2-3044-26	メンブレンフィルター SMWP09025	12,900	13,200
1094	2-3044-27	メンブレンフィルター SMWP14250	43,900	44,800
1094	2-3044-31	メンブレンフィルター SCWP01300	10,000	10,200
1094	2-3044-34	メンブレンフィルター SCWP02500	10,900	11,100
1094	2-3044-35	メンブレンフィルター SCWP04700	16,500	16,800
1094	2-3044-36	メンブレンフィルター SCWP09025	12,500	12,800
1094	2-3044-37	メンブレンフィルター SCWP14250	43,900	44,800
1094	2-3045-04	メンブレン HAWG02500 100入	10,500	10,700
1094	2-3045-14	メンブレン HABG02500 100入	13,900	14,200
1094	2-3045-05	メンブレン HAWG04700 100入	16,900	17,200
1094	2-3045-15	メンブレン HABG04700 100入	21,500	21,900
1094	2-3045-24	メンブレン AAWG02500 100入	10,500	10,700
1094	2-3045-34	メンブレン AABG02500 100入	13,900	14,200
1094	2-3045-25	メンブレン AAWG04700 100入	16,900	17,200
1094	2-3045-35	メンブレン AABG04700 100入	23,000	23,500
1094	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	75,600	77,500
1094	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	75,600	64,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1094	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	62,000	64,000
1095	2-3051-01	オムニボアメンブレ JGWP01300	7,500	7,700
1095	2-3051-04	オムニボアメンブレ JGWP02500	8,500	8,700
1095	2-3051-05	オムニボアメンブレ JGWP04700	10,900	11,100
1095	2-3051-06	オムニボアメンブレ JGWP09025	8,500	8,700
1095	2-3051-07	オムニボアメンブレ JGWP14225	14,900	15,200
1095	2-3051-11	オムニボアメンブレ JHWP01300	7,500	7,700
1095	2-3051-14	オムニボアメンブレ JHWP02500	8,500	8,700
1095	2-3051-15	オムニボアメンブレ JHWP04700	10,900	11,100
1095	2-3051-16	オムニボアメンブレ JHWP09025	8,500	8,700
1095	2-3051-17	オムニボアメンブレ JHWP14225	14,900	15,200
1095	2-3052-01	オムニボアメンブレ JAWP01300	7,500	7,700
1095	2-3052-04	オムニボアメンブレ JAWP02500	8,500	8,700
1095	2-3052-05	オムニボアメンブレ JAWP04700	10,900	11,100
1095	2-3052-06	オムニボアメンブレ JAWP09025	8,500	8,700
1095	2-3052-07	オムニボアメンブレ JAWP14225	14,900	15,200
1095	2-3052-11	オムニボアメンブレ JMWP01300	7,500	7,700
1095	2-3052-14	オムニボアメンブレ JMWP02500	8,500	8,700
1095	2-3052-15	オムニボアメンブレ JMWP04700	10,900	11,100
1095	2-3052-16	オムニボアメンブレ JMWP09025	8,500	8,700
1095	2-3052-17	オムニボアメンブレ JMWP14225	14,900	15,200
1095	2-3052-21	オムニボアメンブレ JCWP01300	7,500	7,700
1095	2-3052-24	オムニボアメンブレ JCWP02500	8,500	8,700
1095	2-3052-25	オムニボアメンブレ JCWP04700	10,900	11,100
1095	2-3052-26	オムニボアメンブレ JCWP09025	8,500	8,700
1095	2-3052-27	オムニボアメンブレ JCWP14225	14,900	15,200
1095	2-3040-01	デュラボアフィルター VVLP01300	12,500	12,800
1095	2-3040-04	デュラボアフィルター VVLP02500	12,500	12,800
1095	2-3040-05	デュラボアフィルター VVLP04700	18,900	19,300
1095	2-3040-06	デュラボアフィルター VVLP09050	27,900	28,500
1095	2-3040-07	デュラボアフィルター VVLP14250	49,500	50,500
1095	2-3040-11	デュラボアフィルター GVWP01300	13,500	13,800
1095	2-3040-14	デュラボアフィルター GVWP02500	15,900	16,200
1095	2-3040-15	デュラボアフィルター GVWP04700	21,900	22,300
1095	2-3040-16	デュラボアフィルター GVWP09050	31,500	32,100
1095	2-3040-17	デュラボアフィルター GVWP14250	55,900	57,000
1095	2-3040-21	デュラボアフィルター HVLP01300	13,500	13,800
1095	2-3040-24	デュラボアフィルター HVLP02500	15,900	16,200
1095	2-3040-25	デュラボアフィルター HVLP04700	21,900	22,300
1095	2-3040-26	デュラボアフィルター HVLP09050	31,500	32,100
1095	2-3040-27	デュラボアフィルター HVLP14250	55,900	57,000
1095	2-3040-31	デュラボアフィルター DVPP01300	12,500	12,800
1095	2-3040-34	デュラボアフィルター DVPP02500	12,500	12,800
1095	2-3040-35	デュラボアフィルター DVPP04700	18,900	19,300
1095	2-3040-36	デュラボアフィルター DVPP09050	28,000	28,600
1095	2-3040-37	デュラボアフィルター DVPP14250	49,900	50,900
1095	2-3041-01	デュラボアフィルター SVLP01300	12,500	12,800
1095	2-3041-04	デュラボアフィルター SVLP02500	12,500	12,800
1095	2-3041-05	デュラボアフィルター SVLP04700	18,900	19,300
1095	2-3048-01	フロリナートフィルターFGLP01300	28,500	29,100
1095	2-3048-04	フロリナートフィルターFGLP02500	38,500	39,300
1095	2-3048-05	フロリナートフィルターFGLP04700	50,500	51,500
1095	2-3048-11	フロリナートフィルターFHLP01300	28,500	29,100
1095	2-3048-14	フロリナートフィルターFHLP02500	38,500	39,300
1095	2-3048-15	フロリナートフィルターFHLP04700	50,000	51,000
1095	2-3048-21	フロリナートフィルターFALP01300	28,500	29,100
1095	2-3048-24	フロリナートフィルターFALP02500	38,500	39,300
1095	2-3048-25	フロリナートフィルターFALP04700	50,000	51,000
1095	2-3048-34	フロリナートフィルターFSLW02500	38,500	39,300
1095	2-3048-35	フロリナートフィルターFSLW04700	50,000	51,000
1095	2-3048-36	フロリナートフィルターFSLW09025	40,900	41,700
1095	2-3048-37	フロリナートフィルターFSLW14200	35,900	36,600
1096	1-1509-01	メンブレンディスク NRO47100	17,000	18,000
1096	1-1509-02	メンブレンディスク NRG047100	17,000	18,000
1096	1-1509-03	メンブレンディスク NXO47100	17,500	18,500
1096	1-1509-04	メンブレンディスク NXG047100	17,500	18,500
1096	2-3055-01	プレフィルター AP2501000	3,500	3,600
1096	2-3055-02	プレフィルター AP2501300	3,500	3,600
1096	2-3055-06	プレフィルター AP2504200	3,500	3,600
1096	2-3055-07	プレフィルター AP2504700	6,900	7,000
1096	2-3055-08	プレフィルター AP2507500	6,900	7,000
1096	2-3055-11	プレフィルター AP4001000	5,900	6,000
1096	2-3055-13	プレフィルター AP4002405	16,900	17,200
1096	2-3055-17	プレフィルター AP4004705	22,000	22,400
1096	2-7518-01	メンブレンディスクペンサEZDISP001	108,000	113,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1096	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	43,700	44,800
1096	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	43,200	44,300
1096	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	43,200	44,300
1096	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	43,800	44,300
1096	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGG474	43,800	44,900
1096	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	43,800	44,900
1097	2-7548-01	マイクロチェックII 4761	21,000	22,000
1097	2-7548-02	マイクロチェックII 4762	21,000	22,000
1097	2-7548-03	マイクロチェックII 4763	21,000	22,000
1097	2-7548-04	マイクロチェックII 4764	21,000	22,000
1097	2-7548-05	マイクロチェックII 4701	6,500	7,000
1097	2-7521-01	ミリアックスプラス MXPPLUS01	436,300	447,200
1097	2-7521-04	ミリアックスプラス MXGSWG124	18,800	19,300
1097	2-7521-02	ミリアックスプラス MXHAWG124	18,800	19,300
1097	2-7521-03	ミリアックスプラス MXHABG124	18,800	19,300
1097	2-7521-06	ミリアックスプラス MXLMC0120	29,100	29,800
1097	2-7521-07	ミリアックスプラス MXSMC0120	31,900	32,700
1097	1-8112-01	フィルトレーションSAMPSYSGR	142,900	144,300
1097	1-8112-02	フィルトレーションSAMPSYSBL	142,900	144,300
1097	1-8112-11	フィルトレーションSAMPLG001	28,900	29,200
1097	1-8112-12	フィルトレーションSAMPLCR01	28,900	29,200
1098	1-1970-01	吸引式フィルターホルダー 16510	12,800	13,500
1098	1-1970-02	吸引式フィルターホルダー 16511	8,600	9,000
1099	1-9376-03	フィルターシステム431154	15,600	16,400
1099	1-9376-04	フィルターシステム431155	15,600	16,400
1099	1-9376-06	フィルターシステム431153	15,500	16,300
1099	1-171-02	フィルターシステム430756	16,900	17,800
1099	1-171-03	フィルターシステム430767	16,900	17,800
1099	1-171-04	フィルターシステム430768	16,900	17,800
1099	1-171-05	フィルターシステム430771	16,900	17,800
1099	1-171-06	フィルターシステム431096	16,700	17,600
1099	1-173-01	フィルターシステム431475	28,400	29,900
1099	1-173-02	フィルターシステム430758	28,600	30,100
1099	1-173-03	フィルターシステム430769	28,600	30,100
1099	1-173-04	フィルターシステム430770	28,600	30,100
1099	1-173-05	フィルターシステム430773	28,600	30,100
1099	1-173-06	フィルターシステム431097	28,400	29,900
1099	1-178-01	フィルターシステム431474	37,100	39,000
1099	1-178-02	フィルターシステム430186	36,300	38,200
1099	1-178-03	フィルターシステム430517	36,300	38,200
1099	1-178-04	フィルターシステム430516	36,300	38,200
1099	1-178-05	フィルターシステム430515	36,300	38,200
1099	1-178-06	フィルターシステム431098	37,100	39,000
1101	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	25,500	27,000
1101	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	42,000	45,000
1101	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	26,000	27,000
1101	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	28,500	30,000
1102	2-7520-01	マニフォルド XX2504735	165,100	173,400
1102	2-7520-02	マニフォルド XX1104710	11,900	12,100
1102	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,500	6,600
1104	1-7282-01	マイレクス SLGN033NS	10,900	11,100
1104	1-7282-02	マイレクス SLGN033NB	48,900	49,900
1104	1-7283-01	マイレクス SLGN033NK	160,500	163,700
1104	1-7283-01	マイレクス SLHN033NS	10,900	11,100
1104	1-7283-02	マイレクス SLHN033NB	48,900	49,900
1104	1-7283-03	マイレクス SLHN033NK	160,500	163,700
1104	1-6892-01	マイレクス SLLGH04NL	11,900	12,100
1104	1-6892-03	マイレクス SLLHH04NL	11,900	12,100
1104	1-6892-05	マイレクス SLLGH13NL	15,900	16,200
1104	1-6892-07	マイレクス SLLHH13NL	15,900	16,200
1104	1-6892-09	マイレクス SLLGH25NS	13,000	13,300
1104	1-6892-11	マイレクス SLLHH25NS	13,000	13,300
1105	1-7287-01	シリジフィルター SLHVM25NS	17,500	17,900
1105	1-6893-04	33mmマイレクス SLGP033RS	15,000	15,400
1105	1-6893-09	33mmマイレクス SLHV033RS	15,000	15,400
1105	2-3064-11	マイレクス SLFG J25 LS	26,900	27,400
1105	2-3065-11	マイレクス SLFG05010 10入	13,500	13,800
1105	2-3065-21	マイレクス SLFH05010 10入	13,500	13,800
1105	2-3065-41	マイレクス SLFA05010 10入	13,500	13,800
1106	2-5627-01	ミニザルトRC4 SM17822K	4,800	5,000
1106	2-5628-01	ミニザルトRC15 SM17761K	7,000	7,400
1106	2-5628-02	ミニザルトRC15 SM17762K	7,000	7,400
1107	2-5322-01	ミニザルト SM16534K 50入 青	12,000	12,600
1107	2-5322-02	ミニザルト SM16555K 50入 黄	12,000	12,600
1107	2-5322-03	ミニザルト 17593K 50入	12,000	12,600

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1107	2-5322-04	ミニザルト 17594K 50入	12,000	12,600
1107	2-5324-01	ミニザルトプラス SM17823K 青	28,500	28,800
1107	2-5324-02	ミニザルトプラス SM17829K 黄	28,500	28,800
1108	2-5727-01	ヘパレント 6723-5000 10個入	10,000	10,200
1108	2-4038-01	シリンジフィルター 6784-1302	17,700	18,100
1108	2-4038-02	シリンジフィルター 6784-1304	17,700	18,100
1108	2-4038-03	シリンジフィルター 6788-1302	17,700	18,100
1108	2-4038-04	シリンジフィルター 6788-1304	17,700	18,100
1108	2-4039-01	シリンジフィルター 6784-2502	17,700	18,100
1108	2-4039-02	シリンジフィルター 6784-2504	17,700	18,100
1108	2-4039-03	シリンジフィルター 6786-2502	17,700	18,100
1108	2-4039-04	シリンジフィルター 6786-2504	17,700	18,100
1108	2-4039-05	ブラディスク6781-2502	47,500	48,500
1108	2-4039-06	ブラディスク6781-2504	47,500	48,500
1108	1-227-01	スパルタン10463100	17,900	18,300
1108	1-227-02	スパルタン10463110	17,900	18,300
1108	1-227-03	スパルタン10463060	19,400	19,800
1108	1-227-04	スパルタン10463050	19,400	19,800
1109	2-5064-01	シリンジフィルタGD/X68692502	49,700	50,700
1109	2-5064-02	シリンジフィルタGD/X68692504	49,700	50,700
1109	2-5064-03	シリンジフィルタGD/X68722502	49,700	50,700
1109	2-5064-04	シリンジフィルタGD/X68722504	49,700	50,700
1109	2-5064-13	シリンジフィルタGD/X68721302	44,100	45,000
1109	2-5064-14	シリンジフィルタGD/X68721304	44,100	45,000
1109	1-7448-01	GD/Xシリンジフィルタ 0.2um	23,100	23,600
1109	1-7448-02	GD/Xシリンジフィルタ 0.45um	23,100	23,600
1109	1-196-01	GDXシリンジフィルタ6874-2502	49,700	50,700
1109	1-196-02	GDXシリンジフィルタ6874-2504	49,700	50,700
1109	1-196-03	GDXシリンジフィルタ6900-2502	22,800	23,300
1109	1-196-04	GDXシリンジフィルタ6900-2504	22,800	23,300
1109	1-8459-01	シリンジフィルター E031	12,000	12,500
1109	1-8459-02	シリンジフィルター E131	17,000	17,300
1109	1-8459-03	シリンジフィルター E134	17,000	17,300
1109	1-8459-04	シリンジフィルター E251	18,000	18,300
1109	1-8459-05	シリンジフィルター E254	13,000	13,500
1109	1-8459-06	シリンジフィルター E032	15,000	15,500
1109	1-8459-07	シリンジフィルター E132	23,500	24,000
1109	1-8459-08	シリンジフィルター E135	23,500	24,000
1109	1-8459-09	シリンジフィルター E252	25,500	25,800
1109	1-8459-10	シリンジフィルター E255	25,500	25,800
1110	1-8460-01	シリンジフィルター 4554T	21,000	21,500
1110	1-8460-02	シリンジフィルター 4556T	21,000	21,500
1110	1-8460-03	シリンジフィルター 4564T	22,000	22,500
1110	1-8460-04	シリンジフィルター 4560T	22,000	22,500
1110	1-8460-05	シリンジフィルター 4559T	27,000	29,000
1110	1-2243-01	アクロディスクシリンジフィルタ4455T	24,000	25,000
1110	1-2243-02	アクロディスクシリンジフィルタ4457T	24,000	25,000
1110	1-2243-03	アクロディスクシリンジフィルタ4406T	24,000	25,000
1110	1-2243-04	アクロディスクシリンジフィルタ4408T	24,000	25,000
1110	1-8461-01	シリンジフィルター 4483T	25,000	26,000
1110	1-8461-02	シリンジフィルター 4485T	25,000	26,000
1110	1-8461-03	シリンジフィルター 4583T	25,000	26,000
1110	1-8461-04	シリンジフィルター 4585T	25,000	26,000
1110	1-8463-01	シリンジフィルター 4602	31,000	33,000
1110	1-8463-02	シリンジフィルター 4604	31,000	33,000
1110	1-8463-03	シリンジフィルター 4611	18,000	19,000
1110	1-8463-04	シリンジフィルター 4612	17,500	18,000
1110	1-8463-05	シリンジフィルター 4614	17,500	18,000
1110	1-8463-06	シリンジフィルター 4651	18,000	19,000
1110	1-8463-07	シリンジフィルター 4652	18,000	19,000
1110	1-8463-08	シリンジフィルター 4654	18,000	19,000
1110	1-8463-10	シリンジフィルター 4658	29,000	31,000
1110	1-8463-11	シリンジフィルター 4525	23,000	24,000
1111	2-3085-01	スウィネックスホルダー-SX0001300	9,500	9,700
1111	2-3085-02	スウィネックスホルダー-SX0002500	18,500	18,900
1111	2-3085-03	スウィネックスホルダー-SX0004700	47,000	47,900
1111	2-3069-11	ステリベクス ベル無 SVGV01015	18,900	19,500
1111	2-3069-21	ステリベクス ベル無 SVHV01015	18,900	19,500
1112	2-4360-01	ミニユニ UN203NPUDPP	30,300	31,000
1112	2-4360-02	ミニユニ UN503NPUDPP	273,000	279,000
1112	2-4360-03	ミニユニ UN203NPUNYL	30,300	31,000
1112	2-4360-04	ミニユニ UN503NPUNYL	273,000	279,000
1112	2-4360-05	ミニユニ UN203NPUORG	30,300	31,000
1112	2-4360-06	ミニユニ UN503NPUORG	273,000	279,000
1112	2-4360-07	ミニユニ UN203NPUAQU	30,300	31,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1112	2-4360-08	ミニユニ UN503NPUAQU	273,000	279,000
1112	2-4360-09	ミニユニ UN203NPUPP	30,300	31,000
1112	2-4360-10	ミニユニ UN503NPUPP	273,000	279,000
1112	2-4360-11	ミニユニ UN203NPUPES	30,300	31,000
1112	2-4360-12	ミニユニ UN503NPUPES	273,000	279,000
1112	2-4360-13	ミニユニUN203NPENYL	30,300	31,000
1112	2-4360-14	ミニユニUN203NPEORG	30,300	31,000
1112	2-4360-15	ミニユニUN203NPEPP	30,300	31,000
1112	2-4360-16	ミニユニUN203NPERC	30,300	31,000
1112	2-9525-03	ミニユニG2GN203APEAQUOSP裾	35,800	36,600
1112	2-9525-06	ミニユニG2GN203APEORGSP裾	35,800	36,600
1112	2-9525-01	ミニユニG2GN203NPEAQU	33,400	34,100
1112	2-9525-02	ミニユニG2GN203NPEAQUOSP	35,000	35,700
1112	2-9525-10	ミニユニG2GN203NPENYLSP	35,000	35,700
1112	2-9525-04	ミニユニG2GN203NPEORG	33,400	34,100
1112	2-9525-05	ミニユニG2GN203NPEORGSP	35,000	35,700
1112	2-9525-08	ミニユニG2GN203NPEPP	33,400	34,100
1112	2-9525-09	ミニユニG2GN203NPEPPSP	35,000	35,700
1112	2-9525-11	ミニユニG2GN203NPUAQU	33,400	34,100
1112	2-9525-12	ミニユニG2GN203NPUAQUOSP	35,000	35,700
1112	2-9525-14	ミニユニG2GN203NPUORG	33,400	34,100
1112	2-9525-15	ミニユニG2GN203NPUORGSP	35,000	35,700
1112	2-9525-17	ミニユニG2GS203NPEORGSP	35,000	35,700
1112	2-9525-17	ミニユニG2GS203NPUORGSP	35,800	36,600
1112	2-4036-05	オートバイアルAV115NPEORG	24,100	24,600
1112	2-4036-06	オートバイアルAV115NPUORG	24,100	24,600
1112	2-4036-01	オートバイアルAV125EAQU 50入	35,600	36,400
1112	2-4036-02	オートバイアルAV125EORG 50入	35,600	36,400
1112	2-4036-03	オートバイアルAV125UAQU 50入	35,600	36,400
1112	2-4036-04	オートバイアルAV125UORG 50入	35,600	36,400
1114	1-2663-01	卓上冷却遠心機5428000430	812,000	820,000
1114	1-2663-02	卓上冷却遠心機5428000635	753,000	760,000
1114	1-2663-11	アングルローター 5427712003	61,500	62,400
1114	1-2663-12	アングルローター 5427753001	83,000	84,200
1114	1-2663-13	アングルローター 5427710000	83,400	84,600
1114	1-2663-24	アングルローター 5427752005	104,700	106,000
1114	1-2663-15	アングルローター 5427705007	59,000	60,000
1114	1-2663-16	アングルローター 5427714006	86,900	88,200
1114	1-2663-17	アングルローター 5427716009	167,800	170,000
1114	1-2663-18	スイングローター 5427700005	167,800	170,000
1115	1-2888-01	遠心機5418	220,000	222,000
1115	1-2888-02	遠心機5418R	465,000	470,000
1115	1-2889-01	遠心機5424000436	283,000	286,000
1115	1-2889-02	遠心機5424000630	234,000	237,000
1115	1-2889-03	遠心機5404000430	549,000	554,000
1115	1-2889-04	遠心機5404000634	480,000	485,000
1115	1-2889-11	アングルローター 5424702007	86,500	87,700
1115	1-2889-12	アングルローター 5424700004	106,800	108,000
1115	1-2889-13	アングルローター 5424706002	75,100	76,100
1115	1-2889-14	アングルローター 5424704000	82,200	83,300
1120	1-8707-01	遠心機 ミニスピン 5452	119,000	120,000
1120	1-8707-02	遠心機 ミニスピンプラス 5453	149,000	151,000
1123	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	45,000	45,900
1137	2-475-01	ヘルマ石英セル スタンダードセル	9,800	11,000
1137	2-475-03	ヘルマ石英セル セミマイクロセル	25,000	26,500
1137	2-475-04	ヘルマ石英セル セミマイクロブラックセル	40,800	43,000
1137	2-475-05	ヘルマ石英セル マイクロブラックセル	43,400	45,500
1137	2-475-06	ヘルマ石英セル 蛍光用スタンダードセル	32,400	34,000
1137	2-475-09	ヘルマ石英セル マイクロセル	27,000	28,500
1137	2-475-10	ヘルマ石英セル スタンダードセル栓付	30,800	32,500
1137	2-475-11	ヘルマ石英セル ウルトラマイクロセル	60,800	64,000
1142	2-6821-01	エレクトロポレーションキューベット5510	21,000	21,400
1142	2-6821-02	エレクトロポレーションキューベット5520	21,000	21,400
1142	2-6821-03	エレクトロポレーションキューベット5540	21,000	21,400
1143	1-2502-01	バイアル 03-337-5	33,000	33,700
1143	1-2502-02	バイアル 03-337-4	31,500	32,100
1143	1-2502-03	バイアル 03-337-15	31,000	31,600
1143	1-2502-04	バイアル 03-337-14	32,000	32,600
1145	1-1820-01	エバポレータRV10digitalV	330,000	435,000
1145	1-1820-02	エバポレータRV10digitalVC	350,000	460,000
1145	1-1820-03	エバポレータRV10controlV	593,000	610,000
1149	2-8911-02	ガス発生装置GC窒素トレース 600mL	1,300,000	1,380,000
1149	2-8911-06	ガス発生装置GC水素トレース 500mL	2,150,000	2,400,000
1149	2-8911-07	ガス発生装置GC水素 100mL	910,000	998,000
1149	2-8911-08	ガス発生装置GC水素 200mL	1,160,000	1,250,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1149	2-8911-09	ガス発生装置GC水素 300mL	1,410,000	1,500,000
1149	2-8911-10	ガス発生装置GC水素 450mL	1,760,000	1,840,000
1149	2-8911-11	ガス発生装置GCゼロエアー 1500mL	460,000	500,000
1149	2-8911-12	ガス発生装置GCゼロエアー 3500mL	800,000	840,000
1149	2-8911-13	ガス発生装置GCコンプレッサー	590,000	760,000
1151	1-1848-01	ガス乾燥ジャー 09-204	18,300	18,700
1151	1-1848-02	ガス精製ジャー 09-206	34,000	34,700
1159	1-5288-01	ナノセップ OD003C33	11,000	11,500
1159	1-5288-02	ナノセップ ODM10C33	11,000	11,500
1159	1-5288-03	ナノセップ OD030C33	11,000	11,500
1159	1-5288-04	ナノセップ OD100C33	11,000	11,500
1159	1-5288-05	ナノセップ OD300C33	11,000	11,500
1159	1-5288-06	ナノセップ ODM02C33	11,000	11,500
1159	1-5288-07	ナノセップ ODM45C33	11,000	11,500
1159	1-5288-08	ナノセップ ODGHP34	29,500	31,000
1162	2-4170-01	透析チューブ 21-152-10	40,400	41,200
1162	2-4170-02	透析チューブ 21-152-9	42,800	43,700
1162	2-4170-03	透析チューブ 21-152-3	37,500	38,300
1162	2-4170-04	透析チューブ 21-152-4	37,500	38,300
1162	2-4170-05	透析チューブ 21-152-5	40,900	41,700
1162	2-4170-06	透析チューブ 21-152-6	50,100	51,100
1162	2-4170-07	透析チューブ 21-152-7	47,700	48,700
1162	2-4170-08	透析チューブ 21-152-18	43,800	44,700
1162	2-4170-09	透析チューブ 21-152-8	43,800	44,700
1162	2-4170-10	透析チューブ 21-152-17	59,400	60,600
1162	2-4170-11	透析チューブ 21-152-16	28,200	28,800
1162	2-4170-12	透析チューブ 21-152-15	29,300	29,900
1162	2-4170-13	透析チューブ 21-152-14	28,500	29,100
1165	2-340-09	PH試験紙ディスベンサー PH1-11	4,300	4,390
1165	2-341-01	PH試験紙ストリップ CF0-14	4,300	4,390
1165	2-341-09	pH試験紙 ストリップ CF4. 5~10	4,300	4,390
1165	2-341-02	PH試験紙ストリップ CS1-12	5,000	5,100
1165	2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1. 8-3. 8	4,300	4,390
1165	2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3. 8-5. 5	4,300	4,390
1165	2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5. 2-6. 8	4,300	4,390
1165	2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6. 0-8. 1	4,300	4,390
1165	2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8. 0-9. 7	4,300	4,390
1165	2-341-08	PH試験紙ストリップ CS9. 5-12. 0	4,300	4,390
1165	1-7389-01	PH試験紙 SRタイプ、PH1-14	1,800	1,840
1166	2-5625-01	酸・アルカリ判定用試験紙 リトマスブルー	1,800	1,840
1166	2-5625-02	酸・アルカリ判定用試験紙 リトマスレッド	2,000	2,040
1168	1-6771-01	メルコアント分析試験紙 アルミニウム	8,800	9,100
1168	1-6771-02	メルコアント分析試験紙 アンモニウム	6,900	7,100
1168	1-6771-27	分析用試験紙 ヒ素	13,600	14,000
1168	1-6771-05	メルコアント分析試験紙 カルシウム	8,900	9,200
1168	1-6771-22	メルコアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,300	4,400
1168	1-6771-23	メルコアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,300	4,400
1168	1-6771-07	メルコアント分析試験紙 クロム酸	5,500	5,700
1168	1-6771-08	メルコアント分析試験紙 コバルト	5,500	5,700
1168	1-6771-09	メルコアント分析試験紙 銅	4,200	4,300
1168	1-6771-10	メルコアント分析試験紙 シアン化物	9,800	10,100
1168	1-6771-11	メルコアント分析試験紙 鉄	3,700	3,800
1168	1-6771-12	メルコアント分析試験紙 鉛	8,000	8,200
1168	1-6771-13	メルコアント分析試験紙 マンガン	10,400	10,700
1168	1-6771-14	メルコアント分析試験紙 モリブデン	9,500	9,800
1168	1-6771-15	メルコアント分析試験紙 ニッケル	4,000	4,100
1168	1-6771-16	メルコアント分析試験紙 リン酸	7,100	7,300
1168	1-6771-18	メルコアント分析試験紙 硫酸	4,300	4,400
1168	1-6771-19	メルコアント分析試験紙 スズ	8,100	8,300
1168	1-6771-20	メルコアント分析試験紙 総硬度	4,200	4,300
1168	1-6771-24	分析用試験紙 過酸化水素	3,800	3,900
1168	1-6771-25	分析用試験紙 硝酸	3,900	4,000
1168	1-6771-26	分析用試験紙 亜硝酸	3,700	3,900
1170	2-3647-27	試薬 n-ペブタン	1,800	2,000
1170	2-3647-29	試薬 塩化第二鉄 無水	1,400	2,300
1170	2-3647-37	試薬 メチレンブルー・3水和物	3,000	4,500
1170	2-3647-41	試薬 過塩素酸(70%)	3,400	3,500
1170	2-3647-44	試薬 塩化カリウム	1,200	1,300
1170	2-3647-59	試薬 炭酸ナトリウム・10水和物	1,200	2,200
1170	2-3647-74	試薬 インドール試薬	3,900	5,600
1170	2-3127-04	試薬130-02735	2,300	2,350
1170	2-3127-12	試薬190-02475	2,400	2,450
1170	2-3127-14	試薬200-01605	2,100	2,150
1170	2-3127-15	試薬240-00045	2,300	2,350
1170	2-3127-23	試薬160-01695	1,500	1,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1170	2-3127-24	試薬160-05015	1,200	1,300
1175	2-4302-02	マスターミックス制限酵素R5552S	5,400	6,000
1175	2-4302-05	マスターミックス制限酵素R5101S	5,400	6,000
1175	2-4302-07	マスターミックス制限酵素R5142S	5,400	6,000
1175	2-4302-10	マスターミックス制限酵素R5131S	5,400	6,000
1175	2-4302-11	マスターミックス制限酵素R5189S	5,400	6,000
1175	2-4302-12	マスターミックス制限酵素R5547S	5,400	6,000
1175	2-4302-13	マスターミックス制限酵素R5138S	5,400	6,000
1175	2-4302-16	マスターミックス制限酵素R5145S	5,400	6,000
1175	2-4302-17	マスターミックス制限酵素R5146S	5,400	6,000
1188	1-8810-01	テフロンシャフト 2227-0020	47,460	48,880
1188	5-050-01	ナルゲン活栓付丸型瓶2319 10L	21,200	22,260
1188	5-050-02	ナルゲン活栓付丸型瓶2319 20L	26,360	27,680
1188	5-050-03	ナルゲン活栓付丸型瓶2319 50L	46,300	48,620
1188	5-056-01	ナルゲン活栓付角型瓶2321 2/9	21,320	22,390
1188	5-056-02	ナルゲン活栓付角型瓶2321 5/20	26,580	27,910
1190	1-7347-01	強化瓶 PP製 2126-0250 6個	21,870	22,980
1190	1-7347-02	強化瓶 PP製 2126-1000 6個	31,110	32,640
1190	1-7347-03	強化瓶 PP製 2126-2000 2個	12,390	13,000
1190	1-7347-04	強化瓶 PP製 2126-4000	9,420	9,890
1190	1-7347-05	強化瓶 PP製 2126-5000	13,650	14,330
1190	1-7347-06	強化瓶 PP製 2226-0020	28,800	29,600
1190	1-7347-07	強化瓶 PP製 2226-0050	40,360	41,500
1190	1-1485-01	スクリュキャップ2162-0531JP	4,860	5,100
1190	1-1485-02	スクリュキャップ2162-0830JP	5,580	5,740
1190	1-1485-03	スクリュキャップ2162-0831JP	5,580	5,740
1192	1-2688-01	細口試薬ボトル2002-9125JP	1,740	1,800
1192	1-2688-02	細口試薬ボトル2002-9025JP	1,740	1,800
1192	1-2688-03	細口試薬ボトル2002-9050JP	1,860	1,920
1192	1-2688-04	細口試薬ボトル2002-0001JP	2,160	2,280
1192	1-2688-05	細口試薬ボトル2002-0002JP	2,400	2,520
1192	1-2688-06	細口試薬ボトル2002-0004JP	2,760	2,880
1192	1-2688-07	細口試薬ボトル2002-0008JP	4,020	4,200
1192	1-2688-08	細口試薬ボトル2002-0016	5,820	6,120
1192	1-2688-09	細口試薬ボトル2002-0032	4,650	4,860
1192	1-2689-01	細口褐色試薬ボトル2004-9125JP	2,760	2,880
1192	1-2689-02	細口褐色試薬ボトル2004-9025JP	2,640	2,760
1192	1-2689-03	細口褐色試薬ボトル2004-9050JP	2,640	2,760
1192	1-2689-04	細口褐色試薬ボトル2004-0001JP	3,300	3,480
1192	1-2689-05	細口褐色試薬ボトル2004-0002JP	3,300	3,480
1192	1-2689-06	細口褐色試薬ボトル2004-0004JP	4,380	4,560
1192	1-2689-07	細口褐色試薬ボトル2004-0008JP	6,060	6,360
1192	1-2689-08	細口褐色試薬ボトル2004-0016	8,700	9,120
1192	1-2689-09	細口褐色試薬ボトル2004-0032	7,440	7,800
1192	1-2686-01	広口試薬ボトル2104-0001JP	2,520	2,640
1192	1-2686-02	広口試薬ボトル2104-0002JP	2,880	3,000
1192	1-2686-03	広口試薬ボトル2104-0004JP	3,660	3,840
1192	1-2686-04	広口試薬ボトル2104-0008JP	4,800	5,040
1192	1-2686-05	広口試薬ボトル2104-0016	8,040	8,400
1192	1-2686-06	広口試薬ボトル2104-0032	5,280	5,520
1192	1-2687-01	広口褐色試薬ボトル2106-0001JP	5,160	5,400
1192	1-2687-02	広口褐色試薬ボトル2106-0002JP	5,280	5,520
1192	1-2687-03	広口褐色試薬ボトル2106-0004JP	6,060	6,360
1192	1-2687-04	広口褐色試薬ボトル2106-0008JP	8,700	9,120
1192	1-2687-05	広口褐色試薬ボトル2106-0016	11,460	12,000
1192	1-2687-06	広口褐色試薬ボトル2106-0032	10,140	10,620
1192	1-2687-07	広口試薬ボトル2256-7020	11,460	11,800
1194	4-5316-02	試料保存容器 11-848	24,500	25,000
1194	4-5316-03	試料保存容器 11-848-2	13,200	13,500
1194	4-5316-04	試料保存容器 11-848-3	11,400	11,600
1194	4-5316-05	試料保存容器 11-848-4	15,000	15,300
1194	4-5316-06	試料保存容器 11-848-5	24,800	25,300
1194	4-5316-07	試料保存容器 11-848-6	18,500	18,900
1194	4-5316-08	試料保存容器 11-848-7	11,200	11,400
1194	4-5316-09	試料保存容器 11-848-8	7,920	8,080
1210	4-5647-11	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0008	510	530
1210	4-5647-12	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0016	710	740
1210	4-5647-13	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0032	1,230	1,290
1210	4-5647-04	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0005	3,760	3,950
1210	4-5647-05	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010	5,190	5,450
1210	4-4012-01	フッ素加工広口試薬瓶2197-0004	480	500
1210	4-4012-02	フッ素加工広口試薬瓶2197-0008	710	740
1210	4-4012-03	フッ素加工広口試薬瓶2197-0016	950	990
1210	4-4012-04	フッ素加工広口試薬瓶 2197-0032	1,750	1,830
1210	4-4012-05	フッ素加工大型広口瓶 2124-0005	3,610	3,790

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1210	1-6487-01	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020	27,560	28,940
1210	1-6487-02	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050	33,300	34,960
1212	2-9423-01	マイクロ波試料分解器MSV-030-1	85,000	88,000
1212	2-9423-02	マイクロ波試料分解器MSVT-030-1	125,000	129,000
1213	5-058-01	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 9L	26,460	27,780
1213	5-058-02	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 20L	35,280	37,040
1213	1-7903-01	活栓 6422-0010	4,640	4,870
1213	1-7903-02	活栓 6432-0010	9,560	10,040
1215	2-8238-01	広口円筒容器 2117-0060	2,480	2,600
1215	2-8238-02	広口円筒容器 2117-0125	4,240	4,440
1215	2-8238-03	広口円筒容器 2117-0250	4,920	5,160
1215	2-8238-04	広口円筒容器 2117-0500	7,760	8,160
1215	2-8238-05	広口円筒容器 2117-1000	9,540	10,000
1217	5-068-21	ハイパック S-9 130ml	130	150
1217	5-068-29	ハイパック S-11	160	190
1217	5-068-30	ハイパック S-15	190	220
1217	5-068-31	ハイパック S-20	270	310
1217	5-068-22	ハイパック S-21 430ml	280	320
1217	5-068-23	ハイパック S-23 1220ml	350	400
1217	5-068-24	ハイパック S-25 1470ml	380	450
1217	5-068-11	ハイパック S-27 2000mL	700	780
1217	5-068-32	ハイパック S-28	820	890
1217	5-068-25	ハイパック S-31 2440ml	610	720
1217	5-068-26	ハイパック S-32 3700ml	880	1,020
1217	5-068-27	ハイパック S-33 6600ml	1,280	1,360
1217	5-068-05	ハイパック S-35 2900mL	790	900
1217	5-068-33	ハイパック S-36	570	620
1217	5-068-34	ハイパック S-37	280	340
1217	5-068-06	ハイパック S-38 1680mL	390	440
1217	5-068-12	ハイパック S-39 16000mL	3,140	3,200
1217	5-068-28	ハイパック S-62 1700ml	510	520
1217	5-068-13	ハイパック S-132 1800mL	770	830
1217	5-068-14	ハイパック S-133 3100mL	1,120	1,170
1217	5-068-15	ハイパック S-134 4100mL	1,240	1,380
1217	5-068-16	ハイパック S-222 780mL	520	560
1217	5-068-17	ハイパック S-230 1550mL	990	1,100
1232	4-3039-02	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0502	1,050	1,100
1232	4-3039-03	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0503	1,050	1,100
1232	4-3039-04	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0504	1,050	1,100
1232	4-3039-05	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0505	1,050	1,100
1232	4-3039-06	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0501	1,050	1,100
1244	1-1371-01	耐圧ボトル 5555-23	23,000	23,500
1244	1-1371-02	耐圧ボトル 5555-25	30,800	35,200
1244	1-1371-03	耐圧ボトル 5555-33	34,000	38,900
1252	0-8543-11	シールステリバイアル2ml 10入	8,000	8,500
1252	0-8543-13	シールステリバイアル5ml 10入	8,100	8,600
1252	0-8543-12	シールステリバイアル10ml 10入	8,200	8,700
1252	0-8543-14	シールステリバイアル20ml 10入	8,700	9,200
1252	4-4009-01	ステリバイアルゴム栓 キャップ付白5ml	6,900	7,400
1252	4-4009-02	ステリバイアルゴム栓キャップ付白10ml	7,100	7,600
1252	4-4009-03	ステリバイアルゴム栓キャップ付白20ml	7,400	7,900
1252	4-4009-04	ステリバイアルゴム栓キャップ付白30ml	7,500	8,000
1252	4-4009-05	ステリバイアルゴム栓キャップ付白50ml	8,900	9,400
1252	4-4009-06	ステリバイアルゴム栓キャップ付白100	5,300	5,550
1252	4-4010-01	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶5ml	7,100	7,600
1252	4-4010-02	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶10ml	7,300	7,800
1252	4-4010-03	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶20ml	7,600	8,100
1252	4-4010-04	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶30ml	7,700	8,200
1252	4-4010-05	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶50ml	9,100	9,600
1252	4-4010-06	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶100	5,500	5,750
1252	5-106-02	ピアースバイアル CV-35 12入	3,600	3,700
1255	1-1389-08	オートサンプラーバイアル06090865	8,800	9,600
1255	1-1389-05	サンプラーバイアル 5395F-09B	2,900	3,000
1255	1-1389-06	サンプラーバイアル 5397F-09B	4,900	4,600
1267	1-4527-01	ステンレスポット 10cm 0.7L	1,500	1,800
1267	1-4527-02	ステンレスポット 12cm 1.4L	1,800	2,200
1267	1-4527-03	ステンレスポット 14cm 2.1L	2,300	2,800
1267	1-4527-04	ステンレスポット 16cm 3.3L	2,800	3,600
1267	1-4527-05	ステンレスポット 18cm 4.5L	3,600	4,500
1267	1-4527-06	ステンレスポット 20cm 6.2L	4,400	4,950
1267	1-4527-07	ステンレスポット 22cm 8.3L	5,200	6,500
1267	1-4527-08	ステンレスポット 24cm 11L	6,600	7,700
1267	1-4527-09	ステンレスポット 26cm 13L	8,200	10,000
1287	1-1712-01	アルミ深型バット(D型) D型15cm	670	870
1287	1-1712-02	アルミ深型バット(D型) D型17cm	1,050	1,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1287	1-1712-03	アルミ深型バット(D型) D型20cm	1,150	1,500
1287	1-1712-04	アルミ深型バット(D型) D型23cm	1,250	1,500
1287	1-1712-05	アルミ深型バット(D型) D型28cm	1,700	2,150
1287	1-1712-06	アルミ深型バット(D型) D型32cm	2,500	2,900
1287	1-1712-07	アルミ深型バット(D型) D型38cm	3,200	2,800
1287	1-1712-08	アルミ深型バット(D型) D型43cm	4,300	5,200
1287	1-1712-09	アルミ深型バット(D型) D型48cm	5,600	6,800
1287	1-1712-10	アルミ深型バット(D型) D型56cm	6,700	8,100
1287	1-1712-11	アルミ深型バット(D型) D型15蓋	390	440
1287	1-1712-12	アルミ深型バット(D型) D型17蓋	450	520
1287	1-1712-13	アルミ深型バット(D型) D型20蓋	530	630
1287	1-1712-14	アルミ深型バット(D型) D型23蓋	650	760
1287	1-1712-15	アルミ深型バット(D型) D型28蓋	720	870
1287	1-1712-16	アルミ深型バット(D型) D型32蓋	1,100	1,260
1287	1-1712-17	アルミ深型バット(D型) D型38蓋	1,500	1,700
1287	1-1712-18	アルミ深型バット(D型) D型43蓋	1,950	2,200
1287	1-1712-19	アルミ深型バット(D型) D型48蓋	2,700	3,100
1287	1-1712-20	アルミ深型バット(D型) D型56蓋	3,000	3,400
1287	2-8475-01	アルミ角シール容器 浅型ミニ	770	830
1287	2-8475-02	アルミ角シール容器 浅型小小	860	930
1287	2-8475-03	アルミ角シール容器 浅型小	880	970
1287	2-8475-04	アルミ角シール容器 浅型中	1,100	1,200
1287	2-8475-05	アルミ角シール容器 浅型大	1,540	1,680
1287	2-8475-06	アルミ角シール容器 浅型特大	2,200	2,450
1287	2-8475-08	アルミ角シール容器 深型小小	930	1,050
1287	2-8475-09	アルミ角シール容器 深型小	1,000	1,130
1287	2-8475-10	アルミ角シール容器 深型中	1,320	1,450
1287	2-8475-11	アルミ角シール容器 深型大	1,870	2,020
1287	2-8475-12	アルミ角シール容器 深型特大	2,650	2,900
1287	1-1713-01	アルミボール 15cm	790	900
1287	1-1713-02	アルミボール 18cm	890	1,000
1287	1-1713-03	アルミボール 24cm	1,250	1,450
1287	1-1713-04	アルミボール 30cm	1,800	2,050
1287	1-1713-05	アルミボール 36cm	3,200	3,650
1287	1-1713-06	アルミボール 45cm	7,200	8,250
1320	6-9726-01	トラップフラスコ SM16610	16,400	17,000
1322	7-189-04	FEP分液ロート 500mL	26,000	27,300
1322	6-160-01	スキーブ梨型分液ロート4300-0125	10,800	11,400
1322	6-160-02	スキーブ梨型分液ロート4300-0250	11,000	11,600
1322	6-160-03	スキーブ梨型分液ロート4300-0500	12,000	12,600
1322	6-160-04	スキーブ梨型分液ロート4300-1000	15,000	15,800
1337	5-4020-01	把手付ピーカー 1511-1000	39,900	41,900
1337	5-4020-02	把手付ピーカー 1511-3000	55,600	58,400
1345	6-246-01	ナルゲンメスフラスコ 4000-0050	3,590	3,760
1345	6-246-02	ナルゲンメスフラスコ 4000-0100	3,860	4,000
1345	6-246-06	ナルゲンメスフラスコ 4000-0200	4,400	4,600
1345	6-246-03	ナルゲンメスフラスコ 4000-0250	4,800	5,040
1345	6-246-04	ナルゲンメスフラスコ 4000-0500	5,730	6,020
1345	6-246-05	ナルゲンメスフラスコ 4000-1000	7,330	7,700
1346	5-5684-01	PMPメスフラスコ25ML7560170	1,360	1,400
1346	5-5684-12	PMPメスフラスコ 7560175	1,900	1,950
1346	5-5684-13	PMPメスフラスコ 7560181	2,060	2,150
1346	5-5684-04	メスフラスコ250ML 7560186	2,690	2,800
1346	5-5684-05	メスフラスコ500ML7560190	2,800	2,900
1362	2-5237-01	ピオラムビペットⅡ紙ノブラ 1mL	14,200	14,900
1362	2-5237-02	ピオラムビペットⅡ紙ノブラ 2mL	18,000	18,900
1362	2-5237-03	ピオラムビペットⅡ紙ノブラ 5mL	5,100	5,400
1362	2-5237-04	ピオラムビペットⅡ紙ノブラ 10mL	5,500	5,800
1362	2-5237-05	ピオラムビペットⅡ紙ノブラ 25mL	10,000	10,500
1362	2-5237-06	ピオラムビペットⅡ紙ノブラ 50mL	9,100	9,600
1362	2-5238-01	ピオラムビペットⅡブラ 1mL	17,400	18,300
1362	2-5238-02	ピオラムビペットⅡブラ 2mL	22,000	23,100
1362	2-5238-03	ピオラムビペットⅡブラ 5mL	6,000	5,300
1362	2-5238-04	ピオラムビペットⅡブラ 10mL	6,700	7,100
1362	2-5238-05	ピオラムビペットⅡブラ 25mL	11,900	12,500
1362	2-5238-06	ピオラムビペットⅡブラ 50mL	10,900	11,500
1364	5-5354-02	ピペット(1本包装) 13-676-10G	34,200	34,900
1364	5-5354-03	ピペット(1本包装) 13-675-3C	20,400	20,800
1364	5-5354-04	ピペット(1本包装) 13-676-10H	10,500	10,700
1364	5-5354-05	ピペット(1本包装) 13-676-10J	10,800	11,000
1364	5-5354-06	ピペット(1本包装) 13-676-10K	25,400	25,900
1364	5-5354-07	ピペット(1本包装) 13-676-10R	37,800	38,600
1364	5-5354-12	ピペット 13-676-10B	33,100	33,800
1364	5-5354-13	ピペット 13-675-2C	21,300	21,700
1364	5-5354-14	ピペット 13-676-10C	25,900	26,400

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1364	5-5354-15	ビペット 13-676-10F	27,000	27,500
1364	5-5354-16	ビペット 13-676-10M	25,400	25,900
1364	5-5354-17	ビペット 13-676-10Q	40,800	41,600
1364	5-5353-01	ディスボビペット 13-678-27A	25,000	25,500
1364	5-5353-02	ディスボビペット 13-678-27B	39,700	40,500
1364	5-5353-03	ディスボビペット 13-678-27C	39,000	39,800
1364	5-5353-04	ディスボビペット 13-678-27D	23,700	24,200
1364	5-5353-05	ディスボビペット 13-678-27E	30,500	31,100
1364	5-5353-06	ディスボビペット 13-678-27F	34,200	34,900
1364	5-5353-07	ディスボビペット 13-678-36A	28,500	29,100
1364	5-5353-08	ディスボビペット 13-678-36B	17,100	17,400
1364	5-5353-09	ディスボビペット 13-678-36C	28,100	28,700
1364	5-5353-10	ディスボビペット 13-678-36D	46,200	47,100
1364	5-5353-11	ディスボビペット 13-678-36E	49,600	50,600
1367	5-5351-01	パストツールビペット 13-678-20A	6,960	7,100
1367	5-5351-02	パストツールビペット 13-678-20C	7,620	7,780
1367	5-5351-03	パストツールビペット 13-678-8A	10,400	10,600
1367	5-5351-04	パストツールビペット 13-678-8B	12,200	12,400
1367	5-5352-01	パストツールビペット 22-230-482	10,500	10,700
1367	5-5352-02	パストツールビペット 22-230-490	14,500	14,800
1372	5-5350-01	ガラスチューブ14961-25	7,720	7,880
1372	5-5350-02	ガラスチューブ14961-26	8,820	8,900
1372	5-5350-03	ガラスチューブ14961-27	11,600	11,700
1372	5-5350-09	ガラスチューブ14961-34	39,700	40,500
1375	1-1372-01	耐圧チューブ 8648-04	17,000	18,100
1375	1-1372-02	耐圧チューブ 8648-07	18,000	18,300
1375	1-1372-03	耐圧チューブ 8648-09	19,000	18,600
1376	1-8428-01	ラウンド(丸底)チューブ 352003	35,600	37,400
1376	1-8428-03	ラウンド(丸底)チューブ 352008	13,000	13,700
1376	1-8428-04	ラウンド(丸底)チューブ 352052	32,400	34,100
1376	1-8428-05	ラウンド(丸底)チューブ 352053	40,000	42,000
1376	1-8428-06	ラウンド(丸底)チューブ 352054	46,500	48,900
1376	1-8428-07	ラウンド(丸底)チューブ 352058	31,300	32,900
1376	1-8428-08	ラウンド(丸底)チューブ 352063	34,600	36,400
1376	1-8428-09	ラウンド(丸底)チューブ 352027	85,400	89,700
1376	1-8428-10	ラウンド(丸底)チューブ 352001	44,900	47,200
1376	1-8428-11	ラウンド(丸底)チューブ 352006	50,300	52,900
1376	1-8428-12	ラウンド(丸底)チューブ 352017	42,100	44,300
1376	1-8428-13	ラウンド(丸底)チューブ 352018	46,500	48,900
1376	1-8428-14	ラウンド(丸底)チューブ 352051	60,600	63,700
1376	1-8428-15	ラウンド(丸底)チューブ 352057	37,300	39,200
1376	1-8428-16	ラウンド(丸底)チューブ 352059	41,100	43,200
1376	1-8428-17	ラウンド(丸底)チューブ 352025	90,800	95,400
1376	1-8428-18	ラウンド(丸底)チューブ 352037	51,400	54,000
1376	1-8428-21	ラウンド(丸底)チューブ 352032	30,300	31,900
1381	1-8427-12	ユニカルチューブ 352090	6,600	6,930
1383	2-469-01	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-10	8,700	9,200
1383	2-469-02	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-28	10,500	11,000
1383	2-469-03	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-30	10,500	11,000
1383	2-469-04	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-50	12,800	13,400
1383	2-469-11	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0010	14,900	15,600
1383	2-469-12	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0016	18,000	18,900
1383	2-469-13	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0030	23,100	24,200
1383	2-469-14	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0050	26,000	27,300
1383	2-468-01	ナルゲン梨型沈澱管3118-0010	11,000	11,600
1383	2-468-02	ナルゲン梨型沈澱管3118-0028	12,100	12,700
1383	2-468-03	ナルゲン梨型沈澱管3118-0030	12,100	12,700
1383	2-468-04	ナルゲン梨型沈澱管3118-0050	13,900	14,600
1383	2-468-05	ナルゲン梨型沈澱管3118-0085	15,600	16,400
1383	2-468-11	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0010	15,100	15,800
1383	2-468-12	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0016	19,100	20,000
1383	2-468-13	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0030	24,300	25,500
1383	2-468-14	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0050	26,500	27,800
1383	2-5362-01	プラスチックチューブ 05-539-5	27,700	28,300
1383	2-5362-02	プラスチックチューブ 05-539-12	27,700	28,300
1383	2-5362-07	プラスチックチューブ 05-539-6	31,400	32,000
1383	2-5362-08	プラスチックチューブ 05-539-7	30,800	31,400
1383	2-5362-09	プラスチックチューブ 05-539-8	31,500	32,000
1384	1-7907-01	オークリッジ遠心管 3114-0010	7,720	8,100
1384	1-7907-02	オークリッジ遠心管 3114-0030	11,000	11,600
1384	1-7907-03	オークリッジ遠心管 3114-0050	13,300	14,000
1384	1-5545-01	遠心瓶3140-0250JP	14,560	14,960
1384	1-5545-02	遠心瓶3140-0500JP	18,000	18,560
1384	1-5545-03	遠心瓶3140-1006	34,800	35,800
1384	1-5589-01	遠心瓶3141-0250JP	13,040	13,440

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1384	1-5589-02	遠心瓶3141-0500JP	17,200	17,680
1384	1-5589-03	遠心瓶3141-1006	27,780	28,600
1384	1-7348-01	遠心瓶 3120-0250	6,320	6,480
1384	1-7348-02	遠心瓶 3120-0500	7,440	7,680
1384	1-7348-03	遠心瓶 3120-9500	6,960	7,200
1384	1-7348-04	遠心瓶 3120-1010	14,560	14,960
1384	1-8777-01	遠心瓶 3127-0250	18,520	19,100
1388	6-313-01	アンワイヤー試験管立 5970-0013	3,420	3,560
1388	6-313-02	アンワイヤー試験管立 5970-0113	3,420	3,560
1388	6-313-03	アンワイヤー試験管立 5970-0213	3,420	3,560
1388	6-313-04	アンワイヤー試験管立 5970-0313	3,420	3,560
1388	6-313-05	アンワイヤー試験管立 5970-0413	3,420	3,560
1388	6-313-14	アンワイヤー試験管立 5970-0513	3,420	3,560
1388	6-313-06	アンワイヤー試験管立 5970-0016	3,420	3,560
1388	6-313-07	アンワイヤー試験管立 5970-0116	3,420	3,560
1388	6-313-08	アンワイヤー試験管立 5970-0216	3,420	3,560
1388	6-313-09	アンワイヤー試験管立 5970-0316	3,420	3,560
1388	6-313-10	アンワイヤー試験管立 5970-0416	3,420	3,560
1388	6-313-15	アンワイヤー試験管立 5970-0516	3,420	3,560
1388	6-313-11	アンワイヤー試験管立 5970-0020	3,420	3,560
1388	6-313-12	アンワイヤー試験管立 5970-0025	3,640	3,800
1388	6-313-13	アンワイヤー試験管立 5970-0030	3,640	3,800
1418	6-404-11	ムッフ付クランプ 02-300-210	5,940	6,060
1420	6-413-11	チェーンクランプ 02-214-149	11,000	11,200
1421	6-414-11	延長温度計クランプ 02-300-216	6,100	6,220
1423	1-7936-01	標準ムッフ 05-754Q	2,600	2,660
1436	2-4791-01	マイクロスパチュラ 21-401-10	840	860
1436	2-4790-01	マイクロスパチュラ 21-401-25A	1,360	1,380
1436	2-4790-02	マイクロスパチュラ 21-401-25B	1,260	1,280
1436	2-4789-01	セミマイクロスパチュラ 14-374	1,060	1,080
1436	2-4792-01	スパチュラ 14-373	1,460	1,480
1436	2-4792-02	スパチュラ 14-373-25A	3,660	3,740
1436	2-4792-03	スパチュラ 14-373-25B	4,860	4,960
1438	6-539-07	安全硝子管切り器 5~φ20mmまで可能	3,600	3,680
1438	6-539-11	安全硝子管切り器11-345(替刀)	4,920	5,020
1441	5-5356-01	ポリエチレンひしゃく 14-242-20	1,600	1,640
1441	5-5356-02	ポリエチレンひしゃく 14-242-25	1,800	1,840
1441	5-5356-03	ポリエチレンひしゃく 14-242-30	2,000	2,040
1441	5-5356-05	ポリエチレンひしゃく 14-242-40	2,500	2,560
1441	5-5356-06	ポリエチレンひしゃく 14-242-45	5,500	5,620
1442	6-451-02	ピーカー用トンダ 02-620	6,900	7,040
1442	6-451-01	ジャンボトンダ 15-207	8,200	8,360
1459	1-9861-01	ニッケル製つぼ13-812-126本体	4,800	4,900
1459	1-9861-02	ニッケル製つぼ13-812-127本体	5,520	5,640
1459	1-9861-03	ニッケル製つぼ13-812-128本体	7,500	7,660
1459	1-9861-04	ニッケル製つぼ13-812-129本体	9,060	9,240
1459	1-9861-05	ニッケル製つぼ13-812-130本体	11,200	11,400
1459	1-9862-01	ニッケル製つぼ13-812-132フタ	2,400	2,440
1459	1-9862-02	ニッケル製つぼ13-812-133フタ	2,800	2,860
1459	1-9862-03	ニッケル製つぼ13-812-134フタ	3,200	3,260
1459	1-9862-04	ニッケル製つぼ13-812-135フタ	3,700	3,780
1459	1-9862-05	ニッケル製つぼ13-812-136フタ	4,900	5,000
1475	7-307-01	テフロンチューブカッター	4,700	4,800
1476	6-587-21	タイゴンLMT-55 ACFJ00001	1,800	2,500
1476	6-587-22	タイゴンLMT-55 ACFJ00002	2,300	3,300
1476	6-587-23	タイゴンLMT-55 ACFJ00003	6,200	8,000
1476	6-587-24	タイゴンLMT-55 ACFJ00004	2,900	3,800
1476	6-587-25	タイゴンLMT-55 ACFJ00005	7,300	9,400
1476	6-587-26	タイゴンLMT-55 ACFJ00006	3,700	4,700
1476	6-587-27	タイゴンLMT-55 ACFJ00007	8,900	12,800
1476	6-587-28	タイゴンLMT-55 ACFJ00009	4,600	5,800
1476	6-587-29	タイゴンLMT-55 ACFJ00010	10,000	12,700
1476	6-587-30	タイゴンLMT-55 ACFJ00011	5,100	6,500
1476	6-587-31	タイゴンLMT-55 ACFJ00012	12,000	17,000
1476	6-587-32	タイゴンLMT-55 ACFJ00013	20,000	25,100
1476	6-587-34	タイゴンLMT-55 ACFJ00016	6,700	8,500
1476	6-587-35	タイゴンLMT-55 ACFJ00017	15,000	18,900
1476	6-587-36	タイゴンLMT-55 ACFJ00022	18,000	22,700
1476	6-587-37	タイゴンLMT-55 ACFJ00023	27,000	34,000
1476	6-587-38	タイゴンLMT-55 ACFJ00027	21,000	26,500
1476	5-4006-11	タイゴンLMT-55 SCFJ00003	3,000	4,000
1476	5-4006-12	タイゴンLMT-55 SCFJ00004	4,100	6,000
1476	5-4006-13	タイゴンLMT-55 SCFJ00006	4,900	7,000
1476	5-4006-14	タイゴンLMT-55 SCFJ00009	5,600	7,400
1476	5-4006-15	タイゴンLMT-55 SCFJ00013	5,800	7,600

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1476	5-4006-16	タイゴンLMT-55 SCFJ00019	8,900	11,600
1476	5-4006-17	タイゴンLMT-55 SCFJ00023	11,000	14,000
1476	5-4006-18	タイゴンLMT-55 SCFJ00028	13,000	16,700
1476	5-4006-19	タイゴンLMT-55 SCFJ00033	16,000	20,500
1476	6-6438-01	タイゴンチューブAJD00007	17,100	21,600
1476	6-6438-02	タイゴンチューブAJD00012	22,800	25,800
1476	6-6438-03	タイゴンチューブAJD00017	28,500	36,000
1476	6-6438-04	タイゴンチューブAJD00028	46,550	52,800
1476	6-6438-05	タイゴンチューブAJD00038	63,650	80,000
1476	1-7918-21	タイゴンチューブAE3001502	6,950	9,400
1476	1-7918-22	タイゴンチューブAE3001517	9,500	12,200
1476	1-7918-23	タイゴンチューブAE3001518	10,450	13,300
1476	1-7918-24	タイゴンチューブAE3001519	17,100	21,600
1476	1-7918-25	タイゴンチューブAE3001520	19,000	24,000
1476	1-7918-26	タイゴンチューブAE3001505	28,500	36,000
1476	1-7918-27	タイゴンチューブAE3001506	31,350	39,600
1476	1-7918-28	タイゴンチューブAE3001521	32,300	40,900
1476	1-7918-29	タイゴンチューブAE300003	11,400	50,000
1476	1-7918-30	タイゴンチューブAE300007	15,200	19,300
1476	1-7918-31	タイゴンチューブAE300012	19,000	24,000
1476	1-7918-32	タイゴンチューブAE300017	21,850	27,800
1476	1-7918-33	タイゴンチューブAE300022	28,500	43,400
1476	1-7918-34	タイゴンチューブAE300027	29,450	37,100
1477	1-4875-01	タイゴンチューブ3350ABW00001	13,000	15,000
1477	1-4875-02	タイゴンチューブ3350ABW00002	16,000	18,400
1477	1-4875-03	タイゴンチューブ3350ABW00003	20,000	22,800
1477	1-4875-04	タイゴンチューブ3350ABW00004	19,000	21,600
1477	1-4875-05	タイゴンチューブ3350ABW00005	24,000	27,400
1477	1-4875-06	タイゴンチューブ3350ABW00006	20,000	22,800
1477	1-4875-07	タイゴンチューブ3350ABW00007	26,000	32,900
1477	1-4875-08	タイゴンチューブ3350ABW00009	24,000	27,400
1477	1-4875-09	タイゴンチューブ3350ABW00011	26,000	29,600
1477	1-4875-10	タイゴンチューブ3350ABW00012	31,000	35,200
1477	1-4875-11	タイゴンチューブ3350ABW00013	44,000	49,800
1477	1-4875-12	タイゴンチューブ3350ABW00014	60,000	68,000
1477	1-4875-13	タイゴンチューブ3350ABW00016	32,000	36,400
1477	1-4875-14	タイゴンチューブ3350ABW00017	33,000	41,600
1477	1-4875-15	タイゴンチューブ3350ABW00018	51,000	57,800
1477	1-4875-16	タイゴンチューブ3350ABW00019	69,000	78,000
1477	1-9106-01	タイゴン3350チューブABW1S1501	12,000	30,000
1477	1-9106-02	タイゴン3350チューブABW1S1502	16,000	18,400
1477	1-9106-03	タイゴン3350チューブABW1S1517	18,000	33,600
1477	1-9106-04	タイゴン3350チューブABW1S1525	28,000	31,800
1477	1-9106-05	タイゴン3350チューブABW1S1518	20,000	29,800
1477	1-9106-06	タイゴン3350チューブABW1S1539	30,000	34,000
1477	1-9106-07	タイゴン3350チューブABW1S1540	38,000	43,200
1477	1-9106-08	タイゴン3350チューブABW1S1503	31,000	35,200
1477	1-9106-09	タイゴン3350チューブABW1S1504	35,000	40,400
1477	1-9106-10	タイゴン3350チューブABW1S1541	44,000	49,800
1477	1-9106-11	タイゴン3350チューブABW1S1542	69,000	78,000
1477	1-9106-12	タイゴン3350チューブABW1S1505	37,000	42,000
1477	1-9106-13	タイゴン3350チューブABW1S1506	46,000	52,000
1477	1-9106-14	タイゴン3350チューブABW1S1544	73,000	82,800
1477	1-9106-15	タイゴン3350チューブABW1S1507	58,000	65,600
1482	1-3987-01	TPEチューブ 374-125-2	10,000	12,200
1482	1-3987-02	TPEチューブ 374-188-2	14,000	17,000
1482	1-3987-03	TPEチューブ 374-188-3	18,000	21,700
1482	1-3987-04	TPEチューブ 374-250-2	16,000	19,500
1482	1-3987-05	TPEチューブ 374-250-3	20,000	24,000
1482	1-3987-06	TPEチューブ 374-250-4	26,000	31,200
1482	1-3987-07	TPEチューブ 374-313-3	24,000	29,000
1482	1-3987-08	TPEチューブ 374-375-2	23,600	28,400
1482	1-3987-09	TPEチューブ 374-375-3	24,400	29,400
1482	1-3987-10	TPEチューブ 374-375-4	32,000	38,500
1501	6-668-01	チューブチェックバルブ	1,000	1,250
1508	6-674-01	ナルゲンチェックバルブ6120-0010	4,980	5,480
1548	6-373-02	ダイキングリース 50g	5,300	6,300
1548	1-5584-03	PTFE配合多目的グリース 00580	2,800	2,700
1553	8-254-01	アラルダイト ラビッド	950	1,300
1553	8-254-02	アラルダイト スタンダード	850	1,180
1557	1-9477-01	ステンレスコート SB-200A	4,650	4,190
1557	1-9477-02	ステンレスコート SIL-200A耐熱用	4,650	4,190
1569	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	13,900	14,200
1574	1-6812-01	ゼテックスプラス31000-3015ZP	6,800	9,200
1574	1-6812-02	ゼテックスプラス31000-3020ZP	8,700	10,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1574	1-6812-03	ゼテックスプラス31000-3030ZP	12,600	14,000
1574	1-6812-04	ゼテックスプラス31000-3040ZP	16,500	16,600
1593	6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	12,000	12,300
1593	6-724-02	ベンチコート 460×50m	21,300	21,800
1593	6-724-03	ベンチコート 920×50m	40,200	41,100
1594	7-5320-21	クリーンシート 305(白) 100枚入	2,900	3,500
1612	5-5355-08	滅菌サンプルバッグ 14-955-182	13,000	13,300
1612	5-5355-09	滅菌サンプルバッグ 14-955-183	13,600	13,900
1612	5-5355-10	滅菌サンプルバッグ 14-955-184	16,900	17,200
1612	5-5355-11	滅菌サンプルバッグ 14-955-185	20,800	21,200
1612	5-5355-01	滅菌サンプルバッグ 14-955-175	12,100	12,300
1612	5-5355-02	滅菌サンプルバッグ 14-955-176	12,500	12,800
1612	5-5355-03	滅菌サンプルバッグ 14-955-177	15,800	16,100
1612	5-5355-04	滅菌サンプルバッグ 14-955-178	19,600	20,000
1612	5-5355-06	滅菌サンプルバッグ 14-955-180	20,000	20,400
1612	5-5355-07	滅菌サンプルバッグ 14-955-181	27,100	27,600
1619	2-6122-01	マルチタイマー TM-30	2,000	2,200
1624	2-9609-01	デジタルストップウォッチTM-100S	1,800	2,000
1653	3-1593-01	吊り下げ名札NL-4-BU	3,300	3,500
1653	3-1593-02	吊り下げ名札NL-4-GN	3,300	3,500
1653	3-1593-03	吊り下げ名札NL-4-RD	3,300	3,500
1683	7-5328-05	洗浄用ブラシ 03-572-5 12本入	6,900	7,040
1683	7-5328-06	洗浄用ブラシ 03-578 12本入	7,000	7,140
1688	6-9659-01	ブラシ(バイキング)40521 白	1,900	1,800
1688	6-9659-02	ブラシ(バイキング)40521 赤	1,900	1,800
1688	6-9659-03	ブラシ(バイキング)40521 黄	1,900	1,800
1700	4-269-01	手提げバスケット P-3	2,070	2,170
1700	4-269-02	手提げバスケット P-4	1,770	1,860
1712	6-9743-13	小型高圧蒸気滅菌器 KTS-3022	295,000	298,000
1713	7-5621-23	高圧蒸気滅菌器 MCS-3032L	650,000	684,000
1721	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,420	3,480
1721	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	4,980	5,080
1721	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,500	8,680
1721	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,200	11,400
1721	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,000	11,200
1721	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,200	11,400
1721	2-600-01	オートクレープ用紙袋HM-24	15,600	18,200
1721	2-600-04	オートクレープ用紙袋HM-52A	17,000	19,000
1721	2-600-05	オートクレープ用紙袋HM-53A	20,000	23,200
1724	7-5324-01	オートクレープバッグ 01-814A	11,700	11,900
1724	7-5324-02	オートクレープバッグ 01-814B	18,000	18,400
1724	7-5324-03	オートクレープバッグ 01-814C	33,200	33,900
1724	7-5324-04	オートクレープバッグ 01-814D	33,500	34,200
1744	2-7257-12	FXモップ CL374-713-0	3,600	5,000
1744	2-7257-13	FXモップCL363-1240エコラージ	2,500	3,500
1744	2-3459-01	回転モップ KMO-450	5,000	5,500
1744	2-3459-11	回転モップ KMO-K2P	1,200	1,350
1751	7-1025-01	ガラス ディスポボックス A 6個入	9,080	9,260
1751	7-1025-02	ガラス ディスポボックス B 6個入	7,380	7,520
1752	8-403-01	ポリダスター EPD3S	3,030	3,180
1752	8-403-02	ポリダスター EPDF3S	1,160	1,220
1752	8-404-01	ポリダスター EPD4S	3,750	3,940
1752	8-404-02	ポリダスター EPDF4S	1,320	1,390
1753	8-400-01	ポリペール NO. 22 本体(柄付)	2,560	2,770
1753	8-400-02	ポリペール NO. 22持手フタ	890	930
1753	8-401-01	ポリペール NO. 45N	4,120	4,330
1753	8-401-02	ポリペール NO. 45フタ	1,240	1,300
1753	8-402-01	ポリペール NO. 70 本体	7,340	7,710
1753	8-402-02	ポリペール NO. 70フタ	1,760	1,850
1754	2-7308-01	ペダル式密閉ゴミ箱 ムッシュ	8,800	12,000
1755	7-5642-01	カラー分別ダスター 一般用(イエロー)	5,930	6,220
1755	7-5642-02	カラー分別ダスター ビン・缶用(ブルー)	5,930	6,220
1755	7-5642-03	カラー分別ダスターペットボトル用グリーン	5,930	6,220
1760	2-9875-01	ハニカムゴムマット410-0930	7,000	7,400
1760	2-9875-11	マット用ジョイント410-0940 1個	500	600
1761	7-5628-11	ストレートスノコ#85D	10,300	10,600
1761	7-5628-12	ストレートスノコ#95D	11,100	11,400
1761	7-5628-13	ストレートスノコ#105D	12,200	12,600
1761	7-5628-14	ストレートスノコ#115D	13,500	13,800
1761	7-5628-15	ストレートスノコ#180D	18,600	19,200
1802	8-1036-01	ディスポフェイスシールド 17-310	11,000	11,200
1805	8-1027-01	ダブルマトリックス保護面 17-243B	8,400	8,560
1805	8-1027-02	ダブルマトリックス保護面 17-244	2,420	2,460
1807	6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	10,200	10,500
1807	6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	3,800	3,880

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1807	6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	32,600	33,300
1830	6-8253-01	耐熱プロテクター ハンドプロテクター	10,600	11,500
1830	6-8253-02	耐熱プロテクター アームプロテクター	6,200	6,850
1854	2-9411-01	メンズ白衣112-30 M	3,600	3,800
1854	2-9411-02	メンズ白衣112-30 L	3,600	3,800
1854	2-9411-03	メンズ白衣112-30 LL	3,600	3,800
1854	2-9411-04	メンズ白衣112-30 3L	3,600	3,800
1854	2-9408-01	ドクタージャケット116-90 M	11,200	12,000
1854	2-9408-02	ドクタージャケット116-90 L	11,200	12,000
1854	2-9408-03	ドクタージャケット116-90 LL	11,200	12,000
1854	2-9408-04	ドクタージャケット116-90 3L	11,200	12,000
1854	2-9352-01	白衣ハーフコート251-90 S	4,600	5,000
1854	2-9352-02	白衣ハーフコート251-90 M	4,600	5,000
1854	2-9352-03	白衣ハーフコート251-90 L	4,600	5,000
1854	2-9352-04	白衣ハーフコート251-90 LL	4,600	5,000
1854	2-9352-05	白衣ハーフコート251-90 3L	4,600	5,000
1854	2-9353-01	白衣ハーフコート261-90 S	4,500	4,900
1854	2-9353-02	白衣ハーフコート261-90 M	4,500	4,900
1854	2-9353-03	白衣ハーフコート261-90 L	4,500	4,900
1854	2-9353-04	白衣ハーフコート261-90 LL	4,500	4,900
1854	2-9353-05	白衣ハーフコート261-90 3L	4,500	4,900
1854	2-9354-01	ジップアップ白衣ハーフ113-90 S	7,700	8,300
1854	2-9354-02	ジップアップ白衣ハーフ113-90 M	7,700	8,300
1854	2-9354-03	ジップアップ白衣ハーフ113-90 L	7,700	8,300
1854	2-9354-04	ジップアップ白衣ハーフ113-90 LL	7,700	8,300
1854	2-9354-05	ジップアップ白衣ハーフ113-90 3L	7,700	8,300
1854	2-9355-01	ジップアップ白衣ハーフ128-90 S	7,400	8,000
1854	2-9355-02	ジップアップ白衣ハーフ128-90 M	7,400	8,000
1854	2-9355-03	ジップアップ白衣ハーフ128-90 L	7,400	8,000
1854	2-9355-04	ジップアップ白衣ハーフ128-90 LL	7,400	8,000
1854	2-9355-05	ジップアップ白衣ハーフ128-90 3L	7,400	8,000
1855	2-6341-11	検査用ウェア 長袖 FX70949 S	5,000	5,200
1855	2-6341-12	検査用ウェア 長袖 FX70949 M	5,000	5,200
1855	2-6341-13	検査用ウェア 長袖 FX70949 L	5,000	5,200
1855	2-6341-14	検査用ウェア 長袖 FX70949 LL	5,000	5,200
1855	2-6341-15	検査用ウェア 長袖 FX70949 XL	5,000	5,200
1855	1-9193-01	カララポコート 71-071 S 白	4,600	4,800
1855	1-9193-12	カララポコート 71-071 M 白	4,600	4,800
1855	1-9193-13	カララポコート 71-071 L 白	4,600	4,800
1855	1-9193-14	カララポコート 71-073 S 青	4,600	4,800
1855	1-9193-05	カララポコート 71-073 M 青	4,600	4,800
1855	1-9193-16	カララポコート 71-073 L 青	4,600	4,800
1855	1-9193-17	カララポコート71-075 S ピンク	4,600	4,800
1855	1-9193-18	カララポコート71-075 M ピンク	4,600	4,800
1855	1-9193-09	カララポコート71-075 L ピンク	4,600	4,800
1859	6-970-11	タイベックソフトウエア II XL	1,130	1,200
1859	6-970-12	タイベックソフトウエア II L	1,130	1,200
1859	6-970-13	タイベックソフトウエア II M	1,130	1,200
1859	6-970-01	タイベックフード付つなぎ服 LL	1,130	1,160
1859	6-970-02	タイベックフード付つなぎ服 L	1,130	1,160
1859	6-970-03	タイベックフード付つなぎ服 M	1,130	1,160
1859	6-972-02	タイベックキャップ 小 10入	1,400	1,460
1859	6-973-01	タイベックシューズカバー 10双入フリー	1,600	1,660
1859	6-973-02	タイベック アームカバー 10双入	1,900	2,050
1859	8-5611-01	タイベックソフトウエア III型 S	1,400	1,430
1859	8-5611-02	タイベックソフトウエア III型 M	1,400	1,430
1859	8-5611-03	タイベックソフトウエア III型 L	1,400	1,430
1859	8-5611-04	タイベックソフトウエア III型 XL	1,400	1,430
1877	1-9108-01	シューズカバー 6873	2,220	2,350
1880	2-8961-01	レインウェア RF-8 オレンジ M	5,450	7,080
1880	2-8961-02	レインウェア RF-8 オレンジ L	5,450	7,080
1880	2-8961-03	レインウェア RF-8 オレンジ LL	5,450	7,080
1880	2-8961-04	レインウェア RF-8 オレンジ 3L	5,450	7,080
1880	2-8961-05	レインウェア RF-8 オレンジ 4L	5,450	7,080
1880	2-8962-01	レインウェア ネイビー M	5,450	7,080
1880	2-8962-02	レインウェア ネイビー L	5,450	7,080
1880	2-8962-03	レインウェア ネイビー LL	5,450	7,080
1880	2-8962-04	レインウェア ネイビー 3L	5,450	7,080
1880	2-8962-05	レインウェア ネイビー 4L	5,450	7,080
1880	1-3772-11	ポリヤッケ・パンツ RF-23-M	1,420	1,610
1880	1-3772-12	ポリヤッケ・パンツ RF-23-L	1,420	1,610
1880	1-3772-13	ポリヤッケ・パンツ RF-23-LL	1,420	1,610
1880	1-3772-14	ポリヤッケ・パンツ RF-23-3L	1,420	1,610
1881	2-9162-01	キャリングポーチA-7574-11	1,400	1,600
1881	2-9162-02	キャリングポーチA-7574-16	1,400	1,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1881	2-9162-03	キャリングポーチA-7574-24	1,400	1,600
1881	2-9163-01	キャリングポーチA-7575-11	1,600	1,850
1881	2-9163-02	キャリングポーチA-7575-16	1,600	1,850
1881	2-9163-03	キャリングポーチA-7575-24	1,600	1,850
1881	2-9164-01	キャリングポーチA-7576-11	1,800	2,100
1881	2-9164-02	キャリングポーチA-7576-16	1,800	2,100
1881	2-9164-03	キャリングポーチA-7576-24	1,800	2,100
1881	2-9165-01	キャリングポーチA-7577-11	2,000	2,300
1881	2-9165-02	キャリングポーチA-7577-16	2,000	2,300
1881	2-9165-03	キャリングポーチA-7577-24	2,000	2,300
1881	2-9162-11	キャリングポーチA-7578	450	530
1891	1-2784-01	安全靴 FIS32L-9093 22.5	7,000	7,500
1891	1-2784-02	安全靴 FIS32L-9093 23.0	7,000	7,500
1891	1-2784-03	安全靴 FIS32L-9093 23.5	7,000	7,500
1891	1-2784-04	安全靴 FIS32L-9093 24.0	7,000	7,500
1891	1-2784-05	安全靴 FIS32L-9093 24.5	7,000	7,500
1891	1-2784-06	安全靴 FIS32L-9093 25.0	7,000	7,500
1891	1-2784-07	安全靴 FIS32L-9093 25.5	7,000	7,500
1891	1-2784-08	安全靴 FIS32L-9093 26.0	7,000	7,500
1891	1-2784-09	安全靴 FIS32L-9093 26.5	7,000	7,500
1891	1-2784-10	安全靴 FIS32L-9093 27.0	7,000	7,500
1891	1-2784-11	安全靴 FIS32L-9093 27.5	7,000	7,500
1891	1-2784-12	安全靴 FIS32L-9093 28.0	7,000	7,500
1891	1-2784-13	安全靴 FIS32L-9093 29.0	7,000	7,500
1891	2-9889-01	安全靴FIS32L-2605・22.5	7,000	7,500
1891	2-9889-02	安全靴FIS32L-2605・23.0	7,000	7,500
1891	2-9889-05	安全靴FIS32L-2605・24.5	7,000	7,500
1891	2-9889-06	安全靴FIS32L-2605・25.0	7,000	7,500
1891	2-9889-07	安全靴FIS32L-2605・25.5	7,000	7,500
1891	2-9889-08	安全靴FIS32L-2605・26.0	7,000	7,500
1891	2-9889-09	安全靴FIS32L-2605・26.5	7,000	7,500
1891	2-9889-10	安全靴FIS32L-2605・27.0	7,000	7,500
1891	2-9889-11	安全靴FIS32L-2605・27.5	7,000	7,500
1891	2-9889-12	安全靴FIS32L-2605・28.0	7,000	7,500
1891	2-9890-01	安全靴FIS32L-4101・22.5	7,000	7,500
1891	2-9890-02	安全靴FIS32L-4101・23.0	7,000	7,500
1891	2-9890-03	安全靴FIS32L-4101・23.5	7,000	7,500
1891	2-9890-04	安全靴FIS32L-4101・24.0	7,000	7,500
1891	2-9890-05	安全靴FIS32L-4101・24.5	7,000	7,500
1891	2-9890-06	安全靴FIS32L-4101・25.0	7,000	7,500
1891	2-9890-07	安全靴FIS32L-4101・25.5	7,000	7,500
1891	2-9890-08	安全靴FIS32L-4101・26.0	7,000	7,500
1891	2-9890-09	安全靴FIS32L-4101・26.5	7,000	7,500
1891	2-9890-10	安全靴FIS32L-4101・27.0	7,000	7,500
1891	2-9890-11	安全靴FIS32L-4101・27.5	7,000	7,500
1891	2-9890-12	安全靴FIS32L-4101・28.0	7,000	7,500
1893	2-2198-01	クロックス10075-001 22cm	4,700	4,980
1893	2-2198-02	クロックス10075-001 23cm	4,700	4,980
1893	2-2198-03	クロックス10075-001 24cm	4,700	4,980
1893	2-2198-04	クロックス10075-001 25cm	4,700	4,980
1893	2-2198-05	クロックス10075-001 26cm	4,700	4,980
1893	2-2198-06	クロックス10075-001 27cm	4,700	4,980
1893	2-2198-07	クロックス10075-001 28cm	4,700	4,980
1893	2-2198-08	クロックス10075-001 29cm	4,700	4,980
1893	2-2198-09	クロックス10075-001 30cm	4,700	4,980
1893	2-2199-01	クロックス10075-100 22cm	4,700	4,980
1893	2-2199-02	クロックス10075-100 23cm	4,700	4,980
1893	2-2199-03	クロックス10075-100 24cm	4,700	4,980
1893	2-2199-04	クロックス10075-100 25cm	4,700	4,980
1893	2-2199-05	クロックス10075-100 26cm	4,700	4,980
1893	2-2199-06	クロックス10075-100 27cm	4,700	4,980
1893	2-2199-07	クロックス10075-100 28cm	4,700	4,980
1893	2-2199-08	クロックス10075-100 29cm	4,700	4,980
1893	2-2199-09	クロックス10075-100 30cm	4,700	4,980
1897	6-8415-01	試薬瓶転倒防止具(マグカップ)LL 6入	4,260	6,500
1897	6-8415-02	試薬瓶転倒防止具(マグカップ) L 6入	3,330	6,000
1897	6-8415-03	試薬瓶転倒防止具(マグカップ) M 6入	3,270	5,800
1897	6-8415-04	試薬瓶転倒防止具(マグカップ) S 6入	3,210	5,700
1898	8-5361-01	ラボマット 14-203A	4,720	4,820
1898	8-5361-02	ラボマット 14-203B	29,000	29,600
1898	8-5362-01	実験台プロテクター 14-666-301	16,700	17,000
1898	8-5362-02	実験台プロテクター 14-666-300	26,200	26,700
1898	8-5362-03	実験台プロテクター 14-666-302	48,700	49,700
1940	1-2528-01	パーティクルカウンタAT9306	340,000	380,000
1940	1-2528-02	パーティクルカウンタAT9306V2	650,000	720,000
1985	1-8120-01	スニーカー E30S 白 22.5cm	9,900	10,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1985	1-8120-09	スニーカー E30S 白 26.5cm	9,900	10,500
1985	1-8120-10	スニーカー E30S 白 27.0cm	9,900	10,500
1985	1-8120-11	スニーカー E30S 白 27.5cm	9,900	10,500
1985	1-8120-12	スニーカー E30S 白 28.0cm	9,900	10,500
1985	1-8120-13	スニーカー E30S 白 29.0cm	9,900	10,500
1985	1-2794-01	安全靴 FIE31S 0101 22.5	7,800	8,200
1985	1-2794-02	安全靴 FIE31S 0101 23.0	7,800	8,200
1985	1-8120-02	スニーカー E30S 白 23.0cm	9,900	10,500
1985	1-8120-03	スニーカー E30S 白 23.5cm	9,900	10,500
1985	1-8120-04	スニーカー E30S 白 24.0cm	9,900	10,500
1985	1-8120-05	スニーカー E30S 白 24.5cm	9,900	10,500
1985	1-8120-06	スニーカー E30S 白 25.0cm	9,900	10,500
1985	1-8120-07	スニーカー E30S 白 25.5cm	9,900	10,500
1985	1-8120-08	スニーカー E30S 白 26.0cm	9,900	10,500
1985	1-2794-03	安全靴 FIE31S 0101 23.5	7,800	8,200
1985	1-2794-04	安全靴 FIE31S 0101 24.0	7,800	8,200
1985	1-2794-05	安全靴 FIE31S 0101 24.5	7,800	8,200
1985	1-2794-06	安全靴 FIE31S 0101 25.0	7,800	8,200
1985	1-2794-07	安全靴 FIE31S 0101 25.5	7,800	8,200
1985	1-2794-08	安全靴 FIE31S 0101 26.0	7,800	8,200
1985	1-2794-09	安全靴 FIE31S 0101 26.5	7,800	8,200
1985	1-2794-10	安全靴 FIE31S 0101 27.0	7,800	8,200
1985	1-2794-11	安全靴 FIE31S 0101 27.5	7,800	8,200
1985	1-2794-12	安全靴 FIE31S 0101 28.0	7,800	8,200
1985	1-2794-13	安全靴 FIE31S 0101 29.0	7,800	8,200
1985	1-8133-06	帯電防止シューズ 351 22.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-07	帯電防止シューズ 351 22.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-01	帯電防止シューズ 351 23.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-08	帯電防止シューズ 351 23.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-02	帯電防止シューズ 351 24.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-09	帯電防止シューズ 351 24.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-03	帯電防止シューズ 351 25.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-10	帯電防止シューズ 351 25.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-04	帯電防止シューズ 351 26.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-11	帯電防止シューズ 351 26.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-05	帯電防止シューズ 351 27.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-12	帯電防止シューズ 351 27.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-13	帯電防止シューズ 351 28.0cm	6,000	6,800
1985	1-8133-14	帯電防止シューズ 351 28.5cm	6,000	6,800
1985	1-8133-15	帯電防止シューズ 351 29.0cm	6,000	6,800
2053	1-5293-11	イオンエアコンプレッサーIC-3-SET	138,000	158,000
2067	9-5615-01	ワークマット 560×350×2t	2,100	2,850
2124	1-8886-14	インラインフィルター L-300C	17,800	13,000
2127	1-2615-01	エアダスターCD-29ECO	1,000	1,100

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 50000

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
84	8-6969-01	スケジュールボード063312	6,200	6,800
145	6-7123-01	ポーターカー ラジアン150	6,300	7,560
145	6-7123-02	ポーターカー ラジアン300	12,600	15,120
170	0-2566-11	カラーファスナーF-8CU-50	1,100	1,150
171	8-7336-01	カラーナンバーラベルM HK753R-0	1,000	1,100
171	8-7336-02	カラーナンバーラベルM HK753R-1	1,000	1,100
171	8-7336-03	カラーナンバーラベルM HK753R-2	1,000	1,100
171	8-7336-04	カラーナンバーラベルM HK753R-3	1,000	1,100
171	8-7336-05	カラーナンバーラベルM HK753R-4	1,000	1,100
171	8-7336-06	カラーナンバーラベルM HK753R-5	1,000	1,100
171	8-7336-07	カラーナンバーラベルM HK753R-6	1,000	1,100
171	8-7336-08	カラーナンバーラベルM HK753R-7	1,000	1,100
171	8-7336-09	カラーナンバーラベルM HK753R-8	1,000	1,100
171	8-7336-10	カラーナンバーラベルM HK753R-9	1,000	1,100
175	8-5139-01	ブックエンドA-7350-0 白	550	600
175	8-3934-01	マグネットポケットA7392-0	1,400	1,500
175	8-3934-02	マグネットポケットA7392-6	1,400	1,500
175	8-3934-03	マグネットポケットA7395-0	1,650	1,800
175	8-3934-04	マグネットポケットA7395-6	1,650	1,800
215	8-2702-01	錠剤粉砕機 SK0001	19,800	12,000
231	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	1,130,000	1,150,000
231	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,230,000	1,250,000
231	2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	1,390,000	1,400,000
231	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,440,000	1,450,000
231	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,850,000	1,870,000
231	3-1336-02	安全キャビネット KS-12パッケージ	1,950,000	1,970,000
231	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,160,000	2,180,000
231	3-1336-04	安全キャビネット KS-18パッケージ	2,470,000	2,490,000
235	4-4009-01	ステリバイアルゴム栓 キャップ付白5ml	6,900	7,400
235	4-4009-02	ステリバイアルゴム栓キャップ付白10ml	7,100	7,600
235	4-4009-03	ステリバイアルゴム栓キャップ付白20ml	7,400	7,900
235	4-4009-04	ステリバイアルゴム栓キャップ付白30ml	7,500	8,000
235	4-4009-05	ステリバイアルゴム栓キャップ付白50ml	8,900	9,400
235	4-4009-06	ステリバイアルゴム栓キャップ付白100	5,300	5,550
235	4-4010-01	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶5ml	7,100	7,600
235	4-4010-02	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶10ml	7,300	7,800
235	4-4010-03	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶20ml	7,600	8,100
235	4-4010-04	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶30ml	7,700	8,200
235	4-4010-05	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶50ml	9,100	9,600
235	4-4010-06	ステリバイアルゴム栓キャップ付茶100	5,500	5,750
235	0-8543-11	シールステリバイアル2ml 10入	8,000	8,500
235	0-8543-13	シールステリバイアル5ml 10入	8,100	8,600
235	0-8543-12	シールステリバイアル10ml 10入	8,200	8,700
235	0-8543-14	シールステリバイアル20ml 10入	8,700	9,200
242	0-1518-03	与薬車 ST-30B	250,000	255,000
242	0-1518-04	与薬車 ST-30P	250,000	255,000
249	8-9718-01	おくすりポケット1週間 HM592	1,600	1,800
250	8-8759-01	お薬ポケット1週間HM591	2,600	2,800
251	0-7093-01	おくすりポケット-週間 HM590	4,900	5,300
252	8-8240-01	カレンダーポケットW-418	2,800	3,200
258	8-1910-01	カップディスペンサー ホワイト	2,000	2,600
282	0-3162-11	ステリライザー#600 50Hz	78,000	91,200
282	0-3162-12	ステリライザー#600 60Hz	78,000	91,200
300	8-6269-11	ボイマーBC-1 ベースカバー	19,600	21,700
302	0-7341-01	温湿度計ミニ ブルー 1006-00	1,300	1,500
302	0-7341-02	温湿度計ミニ グリーン 1006-10	1,300	1,500
302	0-7341-03	温湿度計ミニ 1006-30	1,300	1,500
318	6-9710-13	タイベックソフトウエア II M	1,130	1,200
318	6-9710-12	タイベックソフトウエア II L	1,130	1,200
318	6-9710-11	タイベックソフトウエア II XL	1,130	1,200
318	8-5611-01	タイベックソフトウエア III型 S	1,400	1,430
318	8-5611-02	タイベックソフトウエア III型 M	1,400	1,430
318	8-5611-03	タイベックソフトウエア III型 L	1,400	1,430
318	8-5611-04	タイベックソフトウエア III型 XL	1,400	1,430
319	8-6641-01	タイベック製 6681 PCフード	5,460	5,860
319	8-5218-01	救急感染防止衣 SFS-JL ジャケット	12,000	19,000
319	8-5218-02	救急感染防止衣 SFS-JLLジャケット	12,000	19,000
319	8-5222-01	感染症対策用ガウンセット ICM-01	4,000	5,700
319	8-5222-02	感染症対策用ガウンセット ICM-02	8,000	10,500
322	0-6550-01	ゆかた型患者衣 SG-1440 S 緑	3,920	4,300
322	0-6550-02	ゆかた型患者衣 SG-1440 M 緑	3,920	4,300
322	0-6550-03	ゆかた型患者衣 SG-1440 L 緑	3,920	4,300
322	0-7695-01	患者衣(上衣)59-461 ブルー S	2,400	2,600
322	0-7695-02	患者衣(上衣)59-461 ブルー M	2,400	2,600
322	0-7695-03	患者衣(上衣)59-461 ブルー L	2,400	2,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
322	0-7695-04	患者衣(上衣)59-461 ブルーLL	2,400	2,600
322	0-7696-01	患者衣(上衣)59-465 ピンク S	2,400	2,600
322	0-7696-02	患者衣(上衣)59-465 ピンク M	2,400	2,600
322	0-7696-03	患者衣(上衣)59-465 ピンク L	2,400	2,600
322	0-7696-04	患者衣(上衣)59-465 ピンクLL	2,400	2,600
322	0-9804-01	患者衣・上衣 59-463 S	2,400	2,600
322	0-9804-02	患者衣・上衣 59-463 M	2,400	2,600
322	0-9804-03	患者衣・上衣 59-463 L	2,400	2,600
322	0-9804-04	患者衣・上衣 59-463 LL	2,400	2,600
322	0-9801-01	患者衣(男女兼用) 59-441 S	3,300	3,500
322	0-9801-02	患者衣(男女兼用) 59-441 M	3,300	3,500
322	0-9801-03	患者衣(男女兼用) 59-441 L	3,300	3,500
322	0-9801-04	患者衣(男女兼用) 59-441 LL	3,300	3,500
322	0-9802-01	患者衣(男女兼用) 59-443 S	3,300	3,500
322	0-9802-02	患者衣(男女兼用) 59-443 M	3,300	3,500
322	0-9802-03	患者衣(男女兼用) 59-443 L	3,300	3,500
322	0-9802-04	患者衣(男女兼用) 59-443 LL	3,300	3,500
322	0-9803-01	患者衣(男女兼用) 59-445 S	3,300	3,500
322	0-9803-02	患者衣(男女兼用) 59-445 M	3,300	3,500
322	0-9803-03	患者衣(男女兼用) 59-445 L	3,300	3,500
322	0-9803-04	患者衣(男女兼用) 59-445 LL	3,300	3,500
322	0-7697-01	患者衣(ズボン)59-481 ブルーS	2,000	2,200
322	0-7697-02	患者衣(ズボン)59-481 ブルーM	2,000	2,200
322	0-7697-03	患者衣(ズボン)59-481 ブルーL	2,000	2,200
322	0-7697-04	患者衣(ズボン)59-481 ブルーLL	2,000	2,200
322	0-7698-01	患者衣(ズボン)59-485 ピンクS	2,000	2,200
322	0-7698-02	患者衣(ズボン)59-485 ピンクM	2,000	2,200
322	0-7698-03	患者衣(ズボン)59-485 ピンクL	2,000	2,200
322	0-7698-04	患者衣(ズボン)59-485 ピンクLL	2,000	2,200
322	0-9805-01	患者衣・ズボン 59-483 S	2,000	2,200
322	0-9805-02	患者衣・ズボン 59-483 M	2,000	2,200
322	0-9805-03	患者衣・ズボン 59-483 L	2,000	2,200
322	0-9805-04	患者衣・ズボン 59-483 LL	2,000	2,200
324	8-8083-01	術前術後衣OG345 M ブルー	6,300	6,900
324	8-8083-02	術前術後衣OG345 L ブルー	6,300	6,900
324	8-5527-01	術前・術後着 79-231 サックス M	6,500	6,700
324	8-5527-02	術前・術後着 79-231 サックス L	6,500	6,700
324	8-5527-03	術前・術後着 79-234 グリーン M	6,500	6,700
324	8-5527-04	術前・術後着 79-234 グリーン L	6,500	6,700
358	7-5324-01	オートクレープバッグ 01-814A	11,700	11,900
358	7-5324-02	オートクレープバッグ 01-814B	18,000	18,400
358	7-5324-03	オートクレープバッグ 01-814C	33,200	33,900
358	7-5324-04	オートクレープバッグ 01-814D	33,500	34,200
362	8-400-01	ポリベール NO. 22 本体(柄付)	2,560	2,770
362	8-400-02	ポリベール NO. 22 持手フタ	890	930
362	8-401-01	ポリベール NO. 45N	4,120	4,330
362	8-401-02	ポリベール NO. 45フタ	1,240	1,300
362	8-402-01	ポリベール NO. 70 本体	7,340	7,710
362	8-402-02	ポリベール NO. 70フタ	1,760	1,850
362	8-403-01	ポリダスター EPD3S	3,030	3,180
362	8-403-02	ポリダスター EPDF3S	1,160	1,220
362	8-404-01	ポリダスター EPD4S	3,750	3,940
362	8-404-02	ポリダスター EPDF4S	1,320	1,390
363	7-5642-01	カラー分別ダスター 一般用(イエロー)	5,930	6,220
363	7-5642-02	カラー分別ダスター ピン・缶用(ブルー)	5,930	6,220
363	7-5642-03	カラー分別ダスターペットボトル用グリーン	5,930	6,220
373	8-1388-01	T-A-T抑制帯 2790Q(手首用)	9,000	11,000
373	8-1388-02	T-A-T抑制帯 2791Q(足首用)	9,000	11,000
380	8-8502-01	抜管抜針予防用シーネ8168I新生2歳小	7,200	9,000
380	8-8502-02	抜管抜針予防用シーネ8168I新-2大	7,200	9,000
380	8-8502-03	抜管抜針予防用シーネ8168P 小児	7,200	9,000
380	8-8502-04	抜管抜針予防用シーネ8168XS XS	9,600	12,000
380	8-8502-05	抜管抜針予防用シーネ8168S S	9,600	12,000
380	8-8502-06	抜管抜針予防用シーネ8168M M	9,600	12,000
380	8-8502-07	抜管抜針予防用シーネ8168L L	9,600	12,000
380	8-8502-08	抜管抜針予防用シーネ8169 脚用	11,200	14,000
399	8-6899-01	拡声器3900	4,500	5,300
401	0-9030-01	大判ミラーシート 003909	280	300
420	8-3449-01	診察台 NE65B ベージュ	49,500	55,000
422	8-3430-01	折りたたみベッド NRT28 バニラ	43,700	51,500
422	8-3432-01	折りたたみベッド NPS25T ティール	54,000	61,500
422	8-3432-02	折りたたみベッド NPS25B ベージュ	54,000	61,500
422	8-3432-03	折りたたみベッド NPS28T ティール	54,000	61,500
422	8-3432-04	折りたたみベッド NPS28B ベージュ	54,000	61,500
457	2-8029-01	ラウンドチェアDX GSO10-VBK	9,800	10,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
457	2-8029-02	ラウンドチェアDX GS010-VBL	9,800	10,600
457	2-8029-03	ラウンドチェアDX GS010-VPI	9,800	10,600
457	2-8029-04	ラウンドチェアDX GS010-VWH	9,800	10,600
492	8-3521-21	電子血圧計ACアダプターXX-ES351	3,000	3,200
492	8-3521-21	電子血圧計ACアダプターXX-ES351	3,000	3,200
572	0-1153-21	デジタル身長体重計 DST-210S	198,000	218,000
572	0-1153-07	外部表示ユニット YM-210S	36,000	39,800
572	0-1153-02	デジタル身長計KPR-414 プリンター	65,000	71,500
572	0-1153-04	プリンター用ケーブル 17J-909P	7,000	7,700
572	0-1153-05	サーマル紙 112-48(10巻)	7,000	7,700
584	0-6491-01	検査用コップSM-205-3 2500個	20,000	21,000
585	0-6491-04	検査用紙コップ SMT-275P25百個	20,000	21,000
585	0-6491-05	検査用紙コップSCM-400 1400個	23,500	25,000
594	0-1853-13	OSビペット ゴムキャップ 100個入	1,200	1,370
608	0-7927-01	無水保温庫	96,000	104,000
610	8-1188-01	ヘルパーバック HG-7150	3,500	3,900
627	8-7888-11	マノメーター 10202150 20個入	20,000	16,500
627	8-7888-12	ディスプレイバルブ10202152	18,000	10,000
636	8-5719-01	気管切開チューブ 100/860/060	5,260	5,200
636	8-5719-02	気管切開チューブ 100/860/070	5,260	5,200
636	8-5719-03	気管切開チューブ 100/860/075	5,260	5,200
636	8-5719-04	気管切開チューブ 100/860/080	5,260	5,200
636	8-5719-05	気管切開チューブ 100/860/085	5,260	5,200
636	8-5719-06	気管切開チューブ 100/860/090	5,260	5,200
636	8-5719-07	気管切開チューブ 100/860/100	5,260	5,200
636	8-5720-01	気管切開チューブ 100/870/060	6,640	6,590
636	8-5720-02	気管切開チューブ 100/870/070	6,640	6,590
636	8-5720-03	気管切開チューブ 100/870/075	6,640	6,590
636	8-5720-04	気管切開チューブ 100/870/080	6,640	6,590
636	8-5720-05	気管切開チューブ 100/870/085	6,640	6,590
636	8-5720-06	気管切開チューブ 100/870/090	6,640	6,590
636	8-5720-07	気管切開チューブ 100/870/100	6,640	6,590
640	0-287-01	開口器ハイステル式	3,200	3,900
650	8-5193-01	スクープストレッチャー 13200011	56,800	61,300
664	8-3900-01	産科聴診器トラウベ・木下式	3,500	4,000
664	8-3900-02	産科聴診器樋口式	5,800	6,500
675	8-4193-11	ベビーベッド 746051	16,800	18,800
714	8-8064-01	ひざサポーター1018 S オフホワイト	1,600	1,700
714	8-8064-02	ひざサポーター1018 M オフホワイト	1,600	1,700
714	8-8064-03	ひざサポーター1018 LL オフホワイト	1,600	1,700
714	8-8064-04	ひざサポーター1018 LLオフホワイト	1,600	1,700
726	8-8063-01	ふくらはぎサポーター2026 Sページ	3,000	3,200
726	8-8063-02	ふくらはぎサポーター2026 Mページ	3,000	3,200
726	8-8063-03	ふくらはぎサポーター2026 Lページ	3,000	3,200
726	8-8063-04	ふくらはぎサポーター2026LLページ	3,000	3,200
728	8-8065-11	スピードラップ D-20	1,000	1,050
728	8-8065-12	スピードラップ D-75	1,500	1,550
728	8-8065-13	スピードラップ D-98	2,000	2,100
739	8-7755-01	ドイツニッパー型爪きりYT-21	1,850	2,100
759	8-7835-01	フィットネスマット H7477B 青	11,800	11,600
759	8-7835-02	フィットネスマット H7477G 緑	11,800	11,600
759	8-7835-03	フィットネスマット H7477Sシルバー	11,800	11,600
759	8-7835-04	フィットネスマット H7477Vオレンジ	11,800	11,600
759	8-7835-05	フィットネスマット H7477Y 黄	11,800	11,600
764	8-7838-01	輪投げ(ST) B-7900	14,800	15,400
783	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	129,000	145,000
783	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	125,000	139,000
783	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	132,000	147,000
783	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	171,000	190,000
783	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	201,000	226,000
783	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	276,000	307,000
806	7-1233-01	JUST注射台JSB-10	10,500	11,600
825	7-1225-01	JUSTイルリガードルスタンドJIV-2	13,800	14,800
825	7-1225-02	JUSTイルリガードルスタンドJIV-4	14,800	15,800
839	8-2443-01	ベスケア ガーゼ10m 300-10M	480	520
864	0-4449-01	粘着性伸縮包帯 25mm×5m 12巻入	5,000	5,500
864	0-4449-02	粘着性伸縮包帯37.5mm×5m 8巻入	5,000	5,500
864	0-4449-03	粘着性伸縮包帯 50mm×5m 6巻入	5,000	5,500
864	0-4449-04	粘着性伸縮包帯 75mm×5m 4巻入	5,000	5,500
905	8-1807-01	ピルクラッシャー 3305	400	600
917	7-1140-01	吸入用交換部品18051-1	2,500	2,600
925	0-9519-11	吸引器・ネブライザー両用器 セバーII	69,000	71,000
925	8-6567-01	吸引 吸入器セバDC II NSD21400	95,000	105,000
925	7-1140-01	吸入用交換部品18051-1	2,500	2,600
926	8-7201-13	吸引器 ミニックスII MS2-1400	48,000	50,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
926	8-7201-12	吸引器 ミニックスW-II MW2-1400	59,000	61,000
927	8-7201-11	ミニックスDC-II	79,000	85,000
932	0-3226-01	キック式吸引器 V-5000 (S型)	53,000	55,000
932	0-3226-02	キック式吸引器 V-5000 (P型)	53,000	55,000
970	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,420	3,480
970	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	4,980	5,080
970	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,500	8,680
970	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,200	11,400
970	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,000	11,200
970	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,200	11,400
973	8-3120-01	インジケーターテープ OK-18BN	16,160	17,600
973	8-3120-02	インジケーターテープ OK-24BN	16,080	18,000
973	8-3120-03	インジケーターテープ OK-36BN	16,080	18,400
973	8-3120-04	インジケーターテープ OK-18GN	16,160	17,600
973	8-3120-05	インジケーターテープ OK-24GN	16,080	18,000
973	8-3120-06	インジケーターテープ OK-36GN	16,080	18,400
985	0-5167-01	鉗子立カバー BMC-8960 1号	730	800
985	0-5167-02	鉗子立カバー BMC-8960 2号	790	870
985	0-5167-03	鉗子立カバー BMC-8960 3号	930	1,000
985	0-5167-04	鉗子立カバー BMC-8960 4号	980	1,100
989	8-5407-01	滅菌可能膿盆 KD150	480	490
989	8-5407-02	滅菌可能膿盆 KD200	540	550
989	8-5407-03	滅菌可能膿盆 KD250	620	630
989	8-5407-04	滅菌可能膿盆 KD300	1,450	1,500
991	8-5410-01	滅菌可能バット(深・小型) ITL1813	1,500	1,550
991	8-5410-02	滅菌可能バット(深・小型) ITL181	1,100	1,150
991	8-5409-01	滅菌可能バット(深・中型) ITL2015	1,500	1,550
991	8-5409-02	滅菌可能バット(深・中型) MIT2015	1,900	1,950
991	8-5409-03	滅菌可能バット(深・中型) ITL201	1,200	1,250
991	8-5408-01	滅菌可能バット(浅・横長型)ITL2715	1,100	1,150
991	8-5408-02	滅菌可能バット(浅・横長型) MIT2715	1,200	1,250
991	8-5408-03	滅菌可能バット(浅・横長型)ITL271	1,200	1,250
1022	0-6545-01	一重四角巾 Ad90100-544	480	530
1022	0-6545-02	一重四角巾 Ad90100-566	890	980
1022	0-6545-03	一重四角巾 Ad90100-577	940	1,050
1022	0-6545-04	一重四角巾 Ad90100-599	1,150	1,250
1022	0-6545-05	一重四角巾 Ad90100-700	1,460	1,600
1022	0-6545-06	一重四角巾 Ad90100-711	1,500	1,650
1022	0-6545-07	一重四角巾 Ad90100-733	2,190	2,400
1022	0-6545-08	一重四角巾 Ad90100-736	2,650	2,900
1022	0-6546-01	一重四角巾(丸穴)Ad90301-566	1,100	1,200
1022	0-6546-02	一重四角巾(丸穴)Ad90301-599	1,270	1,400
1022	0-6546-03	一重四角巾(丸穴)Ad90302-566	1,100	1,200
1022	0-6546-04	一重四角巾(丸穴)Ad90302-599	1,270	1,400
1022	0-6546-05	一重四角巾(丸穴)Ad90303-599	1,270	1,400
1028	8-8801-01	手術衣NR8602 ブルー S	3,700	4,100
1028	8-8801-02	手術衣NR8602 ブルー M	3,700	4,100
1028	8-8801-03	手術衣NR8602 ブルー L	3,700	4,100
1028	8-8801-04	手術衣NR8602 ブルー LL	3,700	4,100
1028	8-8802-01	手術衣NR8602 グリーン S	3,700	4,100
1028	8-8802-02	手術衣NR8602 グリーン M	3,700	4,100
1028	8-8802-03	手術衣NR8602 グリーン L	3,700	4,100
1028	8-8802-04	手術衣NR8602 グリーン LL	3,700	4,100
1028	8-8803-01	手術衣NR8602 バーガンディ S	3,700	4,100
1028	8-8803-02	手術衣NR8602 バーガンディ M	3,700	4,100
1028	8-8803-03	手術衣NR8602 バーガンディ L	3,700	4,100
1028	8-8803-04	手術衣NR8602 バーガンディ LL	3,700	4,100
1028	8-8804-01	手術衣NR8623 ブルー S	3,150	3,500
1028	8-8804-02	手術衣NR8623 ブルー M	3,150	3,500
1028	8-8804-03	手術衣NR8623 ブルー L	3,150	3,500
1028	8-8804-04	手術衣NR8623 ブルー LL	3,150	3,500
1028	8-8805-01	手術衣NR8623 グリーン S	3,150	3,500
1028	8-8805-02	手術衣NR8623 グリーン M	3,150	3,500
1028	8-8805-03	手術衣NR8623 グリーン L	3,150	3,500
1028	8-8805-04	手術衣NR8623 グリーン LL	3,150	3,500
1028	8-8806-01	手術衣NR8623 バーガンディ S	3,150	3,500
1028	8-8806-02	手術衣NR8623 バーガンディ M	3,150	3,500
1028	8-8806-03	手術衣NR8623 バーガンディ L	3,150	3,500
1028	8-8806-04	手術衣NR8623 バーガンディ LL	3,150	3,500
1028	8-8807-01	手術衣NR8703 ブルー M	3,550	3,900
1028	8-8807-02	手術衣NR8703 ブルー L	3,550	3,900
1028	8-8807-03	手術衣NR8703 ブルー LL	3,550	3,900
1028	8-8807-04	手術衣NR8703 ブルー BL	3,550	3,900
1028	8-8808-01	手術衣NR8703 グリーン M	3,550	3,900
1028	8-8808-02	手術衣NR8703 グリーン L	3,550	3,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1028	8-8808-03	手術衣NR8703 グリーン LL	3,550	3,900
1028	8-8808-04	手術衣NR8703 グリーン BL	3,550	3,900
1028	8-8809-01	手術衣NR8703 バーガンディ M	3,550	3,900
1028	8-8809-02	手術衣NR8703 バーガンディ L	3,550	3,900
1028	8-8809-03	手術衣NR8703 バーガンディ LL	3,550	3,900
1028	8-8809-04	手術衣NR8703 バーガンディ BL	3,550	3,900
1029	0-7691-01	手術衣 NS150-1 グリーン M	5,100	5,300
1029	0-7691-02	手術衣 NS150-1 グリーン L	5,100	5,300
1029	0-7691-03	手術衣 NS150-1 グリーン LL	5,100	5,300
1029	0-7692-01	手術衣 NS150-2 サックス M	5,100	5,300
1029	0-7692-02	手術衣 NS150-2 サックス L	5,100	5,300
1029	0-7692-03	手術衣 NS150-2 サックス LL	5,100	5,300
1067	8-2679-31	サイドレール(2本入) KZR-063J	8,000	10,000
1067	8-2679-31	サイドレール(2本入) KZR-063J	8,000	10,000
1067	8-2679-13	サポートグリップ KZG-093	24,000	26,000
1067	8-2679-14	キャスター KOP-125	18,000	20,000
1149	8-7733-01	紙エプロン 8936ブルー 500枚入	2,300	2,500
1149	8-7733-02	紙エプロン 8937グリーン 500枚入	2,300	2,500
1149	8-7733-03	紙エプロン 8938イエロー 500枚入	2,300	2,500
1149	8-7733-04	紙エプロン 8939ピーチ 500枚入	2,300	2,500
1149	8-7745-01	紙コップ 8115 3000個入	6,200	6,800
1210	0-3449-01	ディスポ食事用エプロンIF-1 100入	4,000	5,350
1217	8-3041-01	温蔵庫 FC-100	175,000	190,000
1233	8-5405-01	滅菌可能ベッドパン SPN	3,300	3,400
1233	8-5405-02	滅菌可能ベッドパン VPN	5,005	5,100
1273	0-9556-01	洗髪車Ⅱ型 NS-955	400,000	420,000
1297	0-3059-22	高さ調節付浴槽手すりUST-130ブルー	18,000	18,500
1325	8-4878-01	ナースウェアFT4412 S Tネイビー	6,900	7,600
1325	8-4878-02	ナースウェアFT4412 M Tネイビー	6,900	7,600
1325	8-4878-03	ナースウェアFT4412 L Tネイビー	6,900	7,600
1325	8-4878-04	ナースウェアFT4412LL Tネイビー	6,900	7,600
1325	8-4876-01	ナースウェア FT-4403 Sホワイト	5,300	5,800
1325	8-4876-02	ナースウェア FT-4403 Mホワイト	5,300	5,800
1325	8-4876-03	ナースウェア FT-4403 Lホワイト	5,300	5,800
1325	8-4876-04	ナースウェアFT4403 LL ホワイト	5,300	5,800
1326	8-7779-01	ナースウェアHO1911 7分袖白 S	5,400	5,900
1326	8-7779-02	ナースウェアHO1911 7分袖白 M	5,400	5,900
1326	8-7779-03	ナースウェアHO1911 7分袖白 L	5,400	5,900
1326	8-7779-04	ナースウェアHO1911 7分袖白 LL	5,400	5,900
1326	8-7780-01	ナースウェアHO1911 7分袖ピンクS	5,400	5,900
1326	8-7780-02	ナースウェアHO1911 7分袖ピンクM	5,400	5,900
1326	8-7780-03	ナースウェアHO1911 7分袖ピンクL	5,400	5,900
1326	8-7780-04	ナースウェアHO1911七分袖ピンクLL	5,400	5,900
1326	8-7781-01	ナースウェアHO1911 7分袖ブルーS	5,400	5,900
1326	8-7781-02	ナースウェアHO1911 7分袖ブルーM	5,400	5,900
1326	8-7781-03	ナースウェアHO1911 7分袖ブルーL	5,400	5,900
1326	8-7781-04	ナースウェアHO1911七分袖ブルーLL	5,400	5,900
1326	8-7782-01	ナースウェアHO1912 半袖 白 S	5,100	5,600
1326	8-7782-02	ナースウェアHO1912 半袖 白 M	5,100	5,600
1326	8-7782-03	ナースウェアHO1912 半袖 白 L	5,100	5,600
1326	8-7782-04	ナースウェアHO1912 半袖 白 LL	5,100	5,600
1326	8-7783-01	ナースウェアHO1912 半袖ピンクS	5,100	5,600
1326	8-7783-02	ナースウェアHO1912 半袖ピンクM	5,100	5,600
1326	8-7783-03	ナースウェアHO1912 半袖ピンクL	5,100	5,600
1326	8-7783-04	ナースウェアHO1912 半袖ピンクLL	5,100	5,600
1326	8-7784-01	ナースウェアHO1912 半袖ブルーS	5,100	5,600
1326	8-7784-02	ナースウェアHO1912 半袖ブルーM	5,100	5,600
1326	8-7784-03	ナースウェアHO1912 半袖ブルーL	5,100	5,600
1326	8-7784-04	ナースウェアHO1912 半袖ブルーLL	5,100	5,600
1326	8-7736-01	ナースウェアHO1913 白 S	4,500	5,000
1326	8-7736-02	ナースウェアHO1913 白 M	4,500	5,000
1326	8-7736-03	ナースウェアHO1913 白 L	4,500	5,000
1326	8-7736-04	ナースウェアHO1913 白 LL	4,500	5,000
1326	8-7737-01	ナースウェアHO1913 ピンク S	4,500	5,000
1326	8-7737-02	ナースウェアHO1913 ピンク M	4,500	5,000
1326	8-7737-03	ナースウェアHO1913 ピンク L	4,500	5,000
1326	8-7737-04	ナースウェアHO1913 ピンク LL	4,500	5,000
1326	8-7738-01	ナースウェアHO1913 ブルー S	4,500	5,000
1326	8-7738-02	ナースウェアHO1913 ブルー M	4,500	5,000
1326	8-7738-03	ナースウェアHO1913 ブルー L	4,500	5,000
1326	8-7738-04	ナースウェアHO1913 ブルー LL	4,500	5,000
1328	8-7043-01	ナースジャケット73-1768 S	6,400	6,600
1328	8-7043-02	ナースジャケット73-1768 M	6,400	6,600
1328	8-7043-03	ナースジャケット73-1768 L	6,400	6,600
1328	8-7043-04	ナースジャケット73-1768 LL	6,400	6,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1328	8-7043-05	ナースジャケット73-1768 3L	6,400	6,600
1328	8-7044-01	ナースパンツ73-951 S	5,400	5,600
1328	8-7044-02	ナースパンツ73-951 M	5,400	5,600
1328	8-7044-03	ナースパンツ73-951 L	5,400	5,600
1328	8-7044-04	ナースパンツ73-951 LL	5,400	5,600
1328	8-7044-05	ナースパンツ73-951 3L	5,400	5,600
1328	8-4413-01	ナースウェア73-1422 S	5,300	5,500
1328	8-4413-02	ナースウェア73-1422 M	5,300	5,500
1328	8-4413-03	ナースウェア73-1422 L	5,300	5,500
1328	8-4413-04	ナースウェア73-1422 LL	5,300	5,500
1328	8-1606-01	ナースジャケット73-1424S 白/青	5,300	5,500
1328	8-1606-02	ナースジャケット73-1424M 白/青	5,300	5,500
1328	8-1606-03	ナースジャケット73-1424L 白/青	5,300	5,500
1328	8-1606-04	ナースジャケット73-1424LL白/青	5,300	5,500
1328	8-2219-01	ナースジャケット73-1444S 桃/白	5,300	5,500
1328	8-2219-02	ナースジャケット73-1444M 桃/白	5,300	5,500
1328	8-2219-03	ナースジャケット73-1444L 桃/白	5,300	5,500
1328	8-2219-04	ナースジャケット73-1444LL桃/白	5,300	5,500
1328	8-2220-01	ナースジャケット73-1446S 青/白	5,300	5,500
1328	8-2220-02	ナースジャケット73-1446M 青/白	5,300	5,500
1328	8-2220-03	ナースジャケット73-1446L 青/白	5,300	5,500
1328	8-2220-04	ナースジャケット73-1446LL青/白	5,300	5,500
1328	8-2221-01	ナースパンツ 73-1091 S 白	4,700	4,900
1328	8-2221-02	ナースパンツ 73-1091 M 白	4,700	4,900
1328	8-2221-03	ナースパンツ 73-1091 L 白	4,700	4,900
1328	8-2221-04	ナースパンツ 73-1091 LL 白	4,700	4,900
1328	8-2222-01	ナースパンツ 73-1093 S ピンク	4,700	4,900
1328	8-2222-02	ナースパンツ 73-1093 M ピンク	4,700	4,900
1328	8-2222-03	ナースパンツ 73-1093 L ピンク	4,700	4,900
1328	8-2222-04	ナースパンツ 73-1093LL ピンク	4,700	4,900
1328	8-2223-01	ナースパンツ 73-1095S サックス	4,700	4,900
1328	8-2223-02	ナースパンツ 73-1095M サックス	4,700	4,900
1328	8-2223-03	ナースパンツ 73-1095L サックス	4,700	4,900
1328	8-2223-04	ナースパンツ 73-1095LLサックス	4,700	4,900
1329	0-9794-01	ナースジャケット NK515-2P S	8,000	8,200
1329	0-9794-02	ナースジャケット NK515-2P M	8,000	8,200
1329	0-9794-03	ナースジャケット NK515-2P L	8,000	8,200
1329	0-9794-04	ナースジャケット NK515-2P LL	8,000	8,200
1329	0-9795-01	ナースジャケット NK515-2B S	8,000	8,200
1329	0-9795-02	ナースジャケット NK515-2B M	8,000	8,200
1329	0-9795-03	ナースジャケット NK515-2B L	8,000	8,200
1329	0-9795-04	ナースジャケット NK515-2B LL	8,000	8,200
1329	0-9796-01	ナースジャケット NK515-8 S	8,000	8,200
1329	0-9796-02	ナースジャケット NK515-8 M	8,000	8,200
1329	0-9796-03	ナースジャケット NK515-8 L	8,000	8,200
1329	0-9796-04	ナースジャケット NK515-8 LL	8,000	8,200
1329	0-9797-01	ナースジャケット NK515-6 S	8,000	8,200
1329	0-9797-02	ナースジャケット NK515-6 M	8,000	8,200
1329	0-9797-03	ナースジャケット NK515-6 L	8,000	8,200
1329	0-9797-04	ナースジャケット NK515-6 LL	8,000	8,200
1329	0-9798-01	ナースパンツ NK513-1 S	6,000	6,200
1329	0-9798-02	ナースパンツ NK513-1 M	6,000	6,200
1329	0-9798-03	ナースパンツ NK513-1 L	6,000	6,200
1329	0-9798-04	ナースパンツ NK513-1 LL	6,000	6,200
1329	0-9799-01	ナースパンツ NK513-7 S	6,000	6,200
1329	0-9799-02	ナースパンツ NK513-7 M	6,000	6,200
1329	0-9799-03	ナースパンツ NK513-7 L	6,000	6,200
1329	0-9799-04	ナースパンツ NK513-7 LL	6,000	6,200
1329	0-9800-01	ナースパンツ NK513-5 S	6,000	6,200
1329	0-9800-02	ナースパンツ NK513-5 M	6,000	6,200
1329	0-9800-03	ナースパンツ NK513-5 L	6,000	6,200
1329	0-9800-04	ナースパンツ NK513-5 LL	6,000	6,200
1329	8-1608-01	ナースウェア KES-1177 S白	5,800	6,400
1329	8-1608-02	ナースウェア KES-1177 M白	5,800	6,400
1329	8-1608-03	ナースウェア KES-1177 L白	5,800	6,400
1329	8-1608-04	ナースウェア KES-1177 LL白	5,800	6,400
1329	8-2224-01	ナースウェア KES-1177 SPink	5,800	6,400
1329	8-2224-02	ナースウェア KES-1177 MPink	5,800	6,400
1329	8-2224-03	ナースウェア KES-1177 LPink	5,800	6,400
1329	8-2224-04	ナースウェア KES-1177LLPink	5,800	6,400
1329	8-2225-01	ナースウェア KES-1177 Sブルー	5,800	6,400
1329	8-2225-02	ナースウェア KES-1177 Mブルー	5,800	6,400
1329	8-2225-03	ナースウェア KES-1177 Lブルー	5,800	6,400
1329	8-2225-04	ナースウェア KES-1177LLブルー	5,800	6,400
1329	8-7727-01	ナースウェアHO1916 七分袖 白 S	6,400	7,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1329	8-7727-02	ナースウェアHO1916 七分袖 白 M	6,400	7,000
1329	8-7727-03	ナースウェアHO1916 七分袖 白 L	6,400	7,000
1329	8-7727-04	ナースウェアHO1916 七分袖 白LL	6,400	7,000
1329	8-7728-01	ナースウェアHO1916 七分袖ピンクS	6,400	7,000
1329	8-7728-02	ナースウェアHO1916 七分袖ピンクM	6,400	7,000
1329	8-7728-03	ナースウェアHO1916 七分袖ピンクL	6,400	7,000
1329	8-7728-04	ナースウェアHO1916七分袖ピンクLL	6,400	7,000
1329	8-7729-01	ナースウェアHO1916 七分袖ブルーS	6,400	7,000
1329	8-7729-02	ナースウェアHO1916 七分袖ブルーM	6,400	7,000
1329	8-7729-03	ナースウェアHO1916 七分袖ブルーL	6,400	7,000
1329	8-7729-04	ナースウェアHO1916七分袖ブルーLL	6,400	7,000
1329	8-7730-01	ナースウェアHO1917 半袖 白 S	6,200	6,800
1329	8-7730-02	ナースウェアHO1917 半袖 白 M	6,200	6,800
1329	8-7730-03	ナースウェアHO1917 半袖 白 L	6,200	6,800
1329	8-7730-04	ナースウェアHO1917 半袖 白 LL	6,200	6,800
1329	8-7731-01	ナースウェアHO1917半袖ピンク S	6,200	6,800
1329	8-7731-02	ナースウェアHO1917半袖ピンク M	6,200	6,800
1329	8-7731-03	ナースウェアHO1917半袖ピンク L	6,200	6,800
1329	8-7731-04	ナースウェアHO1917半袖ピンク LL	6,200	6,800
1329	8-7732-01	ナースウェアHO1917半袖ブルー S	6,200	6,800
1329	8-7732-02	ナースウェアHO1917半袖ブルー M	6,200	6,800
1329	8-7732-03	ナースウェアHO1917半袖ブルー L	6,200	6,800
1329	8-7732-04	ナースウェアHO1917半袖ブルー LL	6,200	6,800
1333	8-6830-01	女性ジップスクラブ7022SC-2S	5,500	5,900
1333	8-6830-02	女性ジップスクラブ7022SC-2M	5,500	5,900
1333	8-6830-03	女性ジップスクラブ7022SC-2L	5,500	5,900
1333	8-6830-04	女性ジップスクラブ7022SC-2LL	5,500	5,900
1333	8-6830-05	女性ジップスクラブ7022SC-2EL	5,500	5,900
1333	8-6830-06	女性ジップスクラブ7022SC-24L	5,500	5,900
1333	8-6831-01	女性ジップスクラブ7022SC-3S	5,500	5,900
1333	8-6831-02	女性ジップスクラブ7022SC-3M	5,500	5,900
1333	8-6831-03	女性ジップスクラブ7022SC-3L	5,500	5,900
1333	8-6831-04	女性ジップスクラブ7022SC-3LL	5,500	5,900
1333	8-6831-05	女性ジップスクラブ7022SC-3EL	5,500	5,900
1333	8-6831-06	女性ジップスクラブ7022SC-34L	5,500	5,900
1333	8-6832-01	女性ジップスクラブ7022SC-16S	5,500	5,900
1333	8-6832-02	女性ジップスクラブ7022SC-16M	5,500	5,900
1333	8-6832-03	女性ジップスクラブ7022SC-16L	5,500	5,900
1333	8-6832-04	女性ジップスクラブ7022SC-16LL	5,500	5,900
1333	8-6832-05	女性ジップスクラブ7022SC-16EL	5,500	5,900
1333	8-6832-06	女性ジップスクラブ7022SC-164L	5,500	5,900
1333	8-6833-01	女性ジップスクラブ7022SC-17S	5,500	5,900
1333	8-6833-02	女性ジップスクラブ7022SC-17M	5,500	5,900
1333	8-6833-03	女性ジップスクラブ7022SC-17L	5,500	5,900
1333	8-6833-04	女性ジップスクラブ7022SC-17LL	5,500	5,900
1333	8-6833-05	女性ジップスクラブ7022SC-17EL	5,500	5,900
1333	8-6833-06	女性ジップスクラブ7022SC-174L	5,500	5,900
1334	8-6826-01	女性ジップスクラブ7024SC-2S	5,800	6,200
1334	8-6826-02	女性ジップスクラブ7024SC-2M	5,800	6,200
1334	8-6826-03	女性ジップスクラブ7024SC-2L	5,800	6,200
1334	8-6826-04	女性ジップスクラブ7024SC-2LL	5,800	6,200
1334	8-6826-05	女性ジップスクラブ7024SC-2EL	5,800	6,200
1334	8-6826-06	女性ジップスクラブ7024SC-24L	5,800	6,200
1334	8-6827-01	女性ジップスクラブ7024SC-3S	5,800	6,200
1334	8-6827-02	女性ジップスクラブ7024SC-3M	5,800	6,200
1334	8-6827-03	女性ジップスクラブ7024SC-3L	5,800	6,200
1334	8-6827-04	女性ジップスクラブ7024SC-3LL	5,800	6,200
1334	8-6827-05	女性ジップスクラブ7024SC-3EL	5,800	6,200
1334	8-6827-06	女性ジップスクラブ7024SC-34L	5,800	6,200
1334	8-6828-01	女性ジップスクラブ7024SC-11S	5,800	6,200
1334	8-6828-02	女性ジップスクラブ7024SC-11M	5,800	6,200
1334	8-6828-03	女性ジップスクラブ7024SC-11L	5,800	6,200
1334	8-6828-04	女性ジップスクラブ7024SC-11LL	5,800	6,200
1334	8-6828-05	女性ジップスクラブ7024SC-11EL	5,800	6,200
1334	8-6828-06	女性ジップスクラブ7024SC-114L	5,800	6,200
1334	8-6829-01	女性ジップスクラブ7024SC-17 S	5,800	6,200
1334	8-6829-02	女性ジップスクラブ7024SC-17M	5,800	6,200
1334	8-6829-03	女性ジップスクラブ7024SC-17L	5,800	6,200
1334	8-6829-04	女性ジップスクラブ7024SC-17LL	5,800	6,200
1334	8-6829-05	女性ジップスクラブ7024SC-17EL	5,800	6,200
1334	8-6829-06	女性ジップスクラブ7024SC-174L	5,800	6,200
1334	8-6834-01	男性ジップスクラブ7028SC-17S	5,800	6,200
1334	8-6834-02	男性ジップスクラブ7028SC-17M	5,800	6,200
1334	8-6834-03	男性ジップスクラブ7028SC-17L	5,800	6,200
1334	8-6834-04	男性ジップスクラブ7028SC-17LL	5,800	6,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1334	8-6834-05	男性ジップスクラブ7028SC-17BL	5,800	6,200
1334	8-6834-06	男性ジップスクラブ7028SC-174L	5,800	6,200
1334	8-7704-01	男性用診察衣72-952 半袖上衣 S	5,000	5,200
1334	8-7704-02	男性用診察衣72-952 半袖上衣 M	5,000	5,200
1334	8-7704-03	男性用診察衣72-952 半袖上衣 L	5,000	5,200
1334	8-7704-04	男性用診察衣72-952 半袖上衣 LL	5,000	5,200
1334	8-7704-05	男性用診察衣72-952 半袖上衣 3L	5,000	5,200
1334	8-7705-01	男性用診察衣72-1041 パンツ S	5,100	5,300
1334	8-7705-02	男性用診察衣72-1041 パンツ M	5,100	5,300
1334	8-7705-03	男性用診察衣72-1041 パンツ L	5,100	5,300
1334	8-7705-04	男性用診察衣72-1041 パンツ LL	5,100	5,300
1334	8-7705-05	男性用診察衣72-1041 パンツ 3L	5,100	5,300
1335	0-7671-01	ドクタウェアKES-5167 Mホワイト	3,900	4,300
1335	0-7671-02	ドクタウェアKES-5167 Lホワイト	3,900	4,300
1335	0-7671-03	ドクタウェアKES5167 LLホワイト	3,900	4,300
1335	0-7672-01	ドクタウェアKES-5167 Mベージュ	3,900	4,300
1335	0-7672-02	ドクタウェアKES-5167 Lベージュ	3,900	4,300
1335	0-7672-03	ドクタウェアKES5167 LLベージュ	3,900	4,300
1335	0-7673-01	ドクタウェアKES-5167 Mグリーン	3,900	4,300
1335	0-7673-02	ドクタウェアKES-5167 Lグリーン	3,900	4,300
1335	0-7673-03	ドクタウェアKES5167 LLグリーン	3,900	4,300
1335	0-7674-01	ドクターウェア KES-5163 M 白	4,700	5,200
1335	0-7674-02	ドクターウェア KES-5163 L 白	4,700	5,200
1335	0-7674-03	ドクターウェアKES-5163 LL 白	4,700	5,200
1339	8-9247-01	診察衣EM3035 白 S	4,400	4,800
1339	8-9247-02	診察衣EM3035 白 M	4,400	4,800
1339	8-9247-03	診察衣EM3035 白 L	4,400	4,800
1339	8-9247-04	診察衣EM3035 白 LL	4,400	4,800
1343	8-4433-01	エプロン75-511 M 白	3,100	3,300
1343	8-4433-02	エプロン75-511 L 白	3,100	3,300
1343	8-4433-03	エプロン75-511 LL 白	3,100	3,300
1343	8-4434-01	エプロン75-513 M 白	3,100	3,300
1343	8-4434-02	エプロン75-513 L 白	3,100	3,300
1343	8-4434-03	エプロン75-513 LL 白	3,100	3,300
1343	8-4435-01	エプロン75-515 M 白	3,100	3,300
1343	8-4435-02	エプロン75-515 L 白	3,100	3,300
1343	8-4435-03	エプロン75-515 LL 白	3,100	3,300
1343	8-4436-01	エプロン75-517 M 白	3,100	3,300
1343	8-4436-02	エプロン75-517 L 白	3,100	3,300
1343	8-4436-03	エプロン75-517 LL 白	3,100	3,300
1343	8-4437-01	エプロン75-519 M 白	3,100	3,300
1343	8-4437-02	エプロン75-519 L 白	3,100	3,300
1343	8-4437-03	エプロン75-519 LL 白	3,100	3,300
1344	8-7557-01	エプロン4041-2 Pブルー	3,400	3,600
1344	8-7557-02	エプロン4041-3 Pピンク	3,400	3,600
1344	8-7557-03	エプロン4041-6 アイボリー	3,400	3,600
1344	0-5153-01	エプロン SR-16 ピンク	4,100	4,500
1344	0-5153-02	エプロン SR-16 ブルー	4,100	4,500
1344	0-5153-03	エプロン SR-16 グレー	4,100	4,500
1352	8-8373-02	手術室用クロッグ002W 23	4,000	4,400
1352	8-8373-03	手術室用クロッグ002W 24	4,000	4,400
1352	8-8373-04	手術室用クロッグ002W 25	4,000	4,400
1352	8-8373-05	手術室用クロッグ002W 26	4,000	4,400
1352	8-8373-06	手術室用クロッグ002W 27	4,000	4,400
1352	8-8374-02	手術室用クロッグ002S 23	4,000	4,400
1352	8-8374-03	手術室用クロッグ002S 24	4,000	4,400
1352	8-8374-04	手術室用クロッグ002S 25	4,000	4,400
1352	8-8374-05	手術室用クロッグ002S 26	4,000	4,400
1352	8-8374-06	手術室用クロッグ002S 27	4,000	4,400
1352	8-8375-01	手術室用クロッグ003W 22	4,000	4,400
1352	8-8375-02	手術室用クロッグ003W 23	4,000	4,400
1352	8-8375-03	手術室用クロッグ003W 24	4,000	4,400
1352	8-8375-04	手術室用クロッグ003W 25	4,000	4,400
1352	8-8375-05	手術室用クロッグ003W 26	4,000	4,400
1352	8-8375-06	手術室用クロッグ003W 27	4,000	4,400
1354	8-8376-01	スリッポンシューズ840W 22. 5	2,400	2,600
1354	8-8376-02	スリッポンシューズ840W 23. 0	2,400	2,600
1354	8-8376-03	スリッポンシューズ840W 23. 5	2,400	2,600
1354	8-8376-04	スリッポンシューズ840W 24. 0	2,400	2,600
1354	8-8376-05	スリッポンシューズ840W 24. 5	2,400	2,600
1354	8-8376-06	スリッポンシューズ840W 25. 0	2,400	2,600
1354	8-8376-07	スリッポンシューズ840W 25. 5	2,400	2,600
1354	8-8376-08	スリッポンシューズ840W 26. 0	2,400	2,600
1354	8-8376-09	スリッポンシューズ840W 26. 5	2,400	2,600
1354	8-8376-10	スリッポンシューズ840W 27. 0	2,400	2,600

価格改定表

プロセスソリューションカタログ2016

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
10	3-3388-01	トランスイルミネーターLM-20	221,000	227,000
10	3-3388-02	トランスイルミネーターLM-26	257,000	264,000
10	3-3387-01	UVクロスリンカーCX-2000	195,000	215,000
25	2-1919-04	セルストレナー-352235	64,900	68,200
36	2-1509-12	微量核酸定量プレートN12391	368,000	376,000
37	2-5211-01	アッセイプレートAAAND-0001	50,000	53,000
37	2-5211-03	アッセイプレートAAAND-0005	48,000	50,000
37	2-5211-04	アッセイプレート1244-550	50,000	53,000
38	2-5214-02	フィルタープレート6005177	100,000	105,000
38	2-5214-03	フィルタープレート6005174	100,000	105,000
38	2-5214-04	フィルタープレート6005277	145,000	152,000
38	2-5214-05	フィルタープレート6005274	145,000	152,000
49	2-7316-15	チューブ ST-20-gamma-M	18,800	19,800
49	2-7316-03	ホモジナイズチューブ DT-20	18,800	19,800
49	2-7316-16	チューブ DT-20-gamma-M	18,800	23,800
49	2-7316-04	ホモジナイザー用チューブ BMT-20G	18,800	19,800
49	2-7316-18	チューブ BMT-20S-M-gamma	18,800	23,800
49	2-7316-22	チューブ ST-50-M	11,000	11,400
49	2-7316-07	ホモジナイザー用チューブ DT-50	9,400	10,400
49	2-7316-24	チューブ DT-50-M	11,000	12,400
49	2-7316-19	チューブ DT-50-gamma-M	11,800	14,400
49	2-7316-09	チューブ BMT-50-G	9,400	10,400
49	2-7316-28	チューブ BMT-50G-M	11,000	12,400
49	2-7316-08	チューブ BMT-50-S	9,400	10,400
49	2-7316-27	チューブ BMT-50S-M	11,000	12,400
49	2-7316-20	チューブ BMT-50S-gamma-M	11,800	14,400
50	1-2976-01	超音波ホモジナイザSONICSTAR85	560,000	570,000
54	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	129,000	145,000
54	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	125,000	139,000
54	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	132,000	147,000
54	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	171,000	190,000
54	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	201,000	226,000
54	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	276,000	307,000
54	2-5896-01	液体窒素容器CryoSystem750	414,000	461,000
54	2-5896-02	保存容器CryoSystem2000	672,000	882,000
54	2-5896-03	保存容器CryoSystem4000	760,000	1,007,000
54	2-5896-04	保存容器CryoSystem6000	859,000	1,138,000
55	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	173,000	176,000
55	2-5863-12	超純水・純水製造装置TANKINO6J	205,000	209,000
55	1-2173-01	MilliQ用ポリリッパLCPAK000J	36,500	37,200
55	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBIO1	23,500	24,000
55	2-5863-01	超純水・純水製造装置ZROQ008JP	1,428,000	1,457,000
55	2-5863-02	超純水・純水製造装置ZROQ016JP	1,812,000	1,848,000
55	2-5863-11	超純水・純水製造装置ZROQSTRJ	253,000	258,000
55	2-5864-01	超純水製造装置Z00QSVJ	882,000	900,000
55	2-5864-11	超純水製造装置ZQSVSTRJ	110,000	112,000
59	3-3334-02	ハードディスクNSR-6S8T4BLB	170,000	148,000
59	3-3334-03	ハードディスクNSR-6S12T4BLB	240,000	168,000
59	3-3334-04	ハードディスクNSR-6S16T4BLB	310,000	198,000
61	3-3453-11	セルファクトリー179553	52,000	57,200
61	3-3453-12	セルファクトリー167525	2,520	6,800
61	3-3453-13	セルファクトリー140050A(ロート)	5,160	5,420
61	3-3407-02	ローラーボトル1060-85(標準)	32,600	33,600
61	3-3407-04	ローラーボトル1760-20(波型表面)	33,200	34,800
61	3-3407-05	ローラーボトル2160-05(波型表面)	33,200	34,800
62	2-5238-01	ピオラムビペットIIブラ 1mL	17,400	18,300
62	2-5238-02	ピオラムビペットIIブラ 2mL	22,000	23,100
62	2-5238-03	ピオラムビペットIIブラ 5mL	6,000	5,300
62	2-5238-04	ピオラムビペットIIブラ 10mL	6,700	7,100
62	2-5238-05	ピオラムビペットIIブラ 25mL	11,900	12,500
62	2-5238-06	ピオラムビペットIIブラ 50mL	10,900	11,500
62	2-5237-01	ピオラムビペットII紙/ブラ 1mL	14,200	14,900
62	2-5237-02	ピオラムビペットII紙/ブラ 2mL	18,000	18,900
62	2-5237-03	ピオラムビペットII紙/ブラ 5mL	5,100	5,400
62	2-5237-04	ピオラムビペットII紙/ブラ 10mL	5,500	5,800
62	2-5237-05	ピオラムビペットII紙/ブラ 25mL	10,000	10,500
62	2-5237-06	ピオラムビペットII紙/ブラ 50mL	9,100	9,600
62	1-2233-11	ビペットコントローラー 4094	3,000	3,150
62	1-2233-12	ビペットコントローラー 4095	3,000	3,150
62	1-2233-13	ビペットコントローラー 4096	1,800	1,890
63	3-3415-01	詰め替え滅菌チップ1036-255	19,000	21,500
63	3-3415-02	詰め替え滅菌チップ1038-255	21,500	23,000
63	3-3415-05	詰め替え滅菌チップ1045-265	23,000	26,000
63	3-3374-05	詰め替えチップ1045-260	19,000	23,000
64	3-3376-04	ローバインディングチップ1168-965	5,700	6,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
75	2-4302-02	マスターミックス制限酵素R5552S	5,400	6,000
75	2-4302-05	マスターミックス制限酵素R5101S	5,400	6,000
75	2-4302-07	マスターミックス制限酵素R5142S	5,400	6,000
75	2-4302-10	マスターミックス制限酵素R5131S	5,400	6,000
75	2-4302-11	マスターミックス制限酵素R5189S	5,400	6,000
75	2-4302-12	マスターミックス制限酵素R5547S	5,400	6,000
75	2-4302-13	マスターミックス制限酵素R5138S	5,400	6,000
75	2-4302-16	マスターミックス制限酵素R5145S	5,400	6,000
75	2-4302-17	マスターミックス制限酵素R5146S	5,400	6,000
78	2-6440-02	細胞解離用試薬SV30030.01	3,800	3,900
78	2-6428-04	高グルコースSH30262.01	5,000	5,100
78	2-6428-11	高グルコース81090004	3,200	3,300
78	2-6428-13	高グルコース81090008	3,200	3,300
78	2-6429-11	RPMI164081090006	3,200	3,300
78	2-6072-02	低グルコース81090003	3,200	3,300
79	2-6451-01	幹細胞培養製品SH30876.KT	36,000	38,000
79	2-6451-02	幹細胞培養製品SH30877.KT	36,000	38,000
79	2-6451-03	幹細胞培養製品SH30875.KT	40,000	42,200
79	2-6451-04	幹細胞培養製品SH30892.KT	78,000	82,300
91	2-3590-11	クリーンルーム環境検査用スワブ専用ラック	26,200	26,900
91	2-2173-02	環境測定培地SCD LT ICR90	5,300	5,500
91	2-2173-03	環境測定培地SCD LTHThICR90	5,300	5,500
91	2-2173-05	環境測定培地セファーゼ含有SCD LT	20,500	20,700
91	2-2173-06	環境測定培地ペナーゼ含有SCDLTHTh	9,500	9,700
92	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	29,400	30,900
92	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,300	5,600
92	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	6,400	8,000
92	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,400	6,700
92	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,400	6,700
92	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,400	6,700
92	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,400	6,700
92	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,400	6,700
93	6-8799-01	RCSエアースランブラーベースセット	328,000	336,200
93	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	26,900	27,600
93	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	26,900	27,600
93	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	30,500	33,000
93	2-8645-03	培地カセット ATSMDD60	30,100	31,700
93	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	19,700	21,000
93	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	32,500	34,500
93	2-2798-01	エアースランブラーRCS/ハイフロータッチ	745,200	763,800
93	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	26,900	27,600
93	2-2798-12	エアースランブラー専用培地TSM	26,900	27,600
93	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	26,900	27,600
93	2-2798-14	エアースランブラー専用培地SDX	26,900	27,600
94	2-8964-01	エアースランブラーIAQ	490,000	530,000
102	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	164,000	167,000
102	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	209,000	213,000
102	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	15,000	15,300
102	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	7,500	7,700
106	2-3611-01	コロニーカウンター Scan300	902,000	798,000
106	1-1033-01	コロニーカウンター Scan500	1,680,000	1,400,000
106	1-1033-02	コロニーカウンター Scan1200	2,650,000	2,200,000
107	3-3606-01	ロジカルインジケータSSGE/7SB	56,700	68,000
107	3-3606-02	ロジカルインジケータSSGE/8SB	386,300	405,000
107	3-3606-03	ロジカルインジケータSSSA/7SB	391,400	410,000
107	2-2187-01	インジケータEZ Test Gas	27,000	28,500
107	2-2187-02	インジケータEZ Test H2O2	80,000	84,000
107	2-2187-03	インジケータEZTestSteam105	27,000	28,500
107	2-2187-04	インジケータEZTestSteam106	44,000	46,000
108	2-2170-01	バイオリジカルインジケータEOG	16,000	17,000
108	2-2170-02	バイオリジカルインジケータガンマ	21,000	22,000
108	2-2170-03	インジケータSteam HCHO	30,000	31,500
108	2-2170-04	インジケータSteam115	41,000	43,500
108	2-2170-05	バイオリジカルインジケータSteam	25,000	26,000
109	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	75,600	77,500
109	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	75,600	64,000
109	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	62,000	64,000
109	2-7557-04	滅菌済フィルターAABG047S6	74,400	72,100
109	2-7557-05	滅菌済フィルターAAWG047S6	70,200	72,100
109	2-7518-01	メンブレンディスペンサEZDISP001	108,000	113,400
109	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	43,700	44,800
109	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	43,200	44,300
109	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	43,200	44,300
109	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	43,800	44,300
109	2-7518-05	フィルター 白 EZAAWG474	43,800	44,900

■プロセスソリューションカタログ2016

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
109	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	43,800	44,900
109	3-3442-01	ディスペンサーカーブEZCURVE01	272,800	279,600
109	3-3442-02	ディスペンサーカーブEZCURVEAC	237,100	243,000
110	2-7520-11	マニホールドEZFITHOLD3	316,400	324,300
110	2-7520-25	マニホールドEZFITHOLD6	478,800	538,500
110	2-7520-02	マニホールド XX1104710	11,900	12,100
110	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,500	6,600
110	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	32,900	33,700
110	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	191,600	196,400
110	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	12,900	13,500
110	2-7521-01	ミリアックスプラス MXPPLUS01	436,300	447,200
110	2-7521-04	ミリアックスプラス MXGSWG124	18,800	19,300
110	2-7521-02	ミリアックスプラス MXHAWG124	18,800	19,300
110	2-7521-03	ミリアックスプラス MXHABG124	18,800	19,300
110	2-7521-06	ミリアックスプラス MXLMCO120	29,100	29,800
110	2-7521-07	ミリアックスプラス MXSMC0120	31,900	32,700
110	2-7521-08	ミリアックスプラスMXSMCT24	14,800	15,200
110	2-7521-09	ミリアックスプラスMXSMCMC24	14,800	15,200
110	2-7521-10	ミリアックスプラスMXSMBPA48	29,600	30,300
110	2-7521-11	ミリアックスプラスMXSMCRA48	28,900	29,600
110	2-7521-12	ミリアックスプラスMXSMCSA48	28,700	29,400
110	2-7521-13	ミリアックスプラスMXSMCYM48	29,600	30,300
110	2-7521-14	ミリアックスプラスMXSMPIA48	30,700	31,500
110	2-7521-15	ミリアックスプラスMXSMCSD48	28,700	29,400
110	2-7521-16	ミリアックスプラスMXSMCSP48	37,500	38,400
111	3-3478-01	迅速検出システムEZFKIT001JP	2,953,500	3,027,300
111	3-3399-04	シンジオポンプTZHALV210	37,900	37,700
111	3-3399-05	シンジオポンプTZHASV210	36,800	37,700
111	3-3399-09	シンジオポンプTZHASY210	46,700	46,400
111	3-3399-14	シンジオポンプTZHVLV210	40,200	40,000
111	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	11,700	12,500
111	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,200	12,800
111	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	12,200	12,800
111	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	12,200	12,800
111	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	11,700	12,000
112	3-3484-01	試験用液体培地1.46220.0020	4,700	4,800
112	3-3484-02	試験用液体培地1.46220.0100	22,000	22,500
112	3-3484-03	試験用液体培地1.46139.0020	4,700	4,800
112	3-3484-04	試験用液体培地1.46139.0100	22,000	22,500
112	3-3484-05	試験用液体培地1.46432.0020	4,200	4,300
112	3-3484-06	試験用液体培地1.46432.0100	16,200	16,800
112	3-3484-07	試験用液体培地1.46283.0020	3,800	3,900
112	3-3483-01	試験用液体培地1.46406.0010	6,300	6,500
112	3-3483-02	試験用液体培地1.46386.0010	6,500	6,700
112	3-3483-03	試験用液体培地1.46456.0010	7,200	7,400
112	3-3483-04	試験用液体培地1.46333.0010	6,500	6,700
112	3-3483-05	試験用液体培地1.46317.0010	6,500	6,700
112	3-3483-06	試験用液体培地1.46380.0010	6,500	6,700
112	3-3619-01	洗浄液1.46470.0010	6,800	7,000
112	3-3619-02	洗浄液1.46415.0006	6,500	6,700
112	3-3619-03	洗浄液1.46397.0010	6,500	6,700
112	3-3619-04	洗浄液1.46483.0006	6,500	6,700
112	3-3479-01	洗浄液STBMRFA12	5,700	6,100
112	3-3479-02	洗浄液STBMRFA12DP	10,900	11,200
112	3-3479-03	洗浄液STBMRFA34	5,600	5,700
112	3-3479-04	洗浄液STBMRFA64	10,000	10,300
112	3-3479-05	洗浄液STBMRFD34	5,400	5,500
112	3-3479-06	洗浄液STBMRFK34	8,000	8,200
113	3-3439-01	ディスポ滅菌スプーン14-375-254	29,200	29,800
113	3-3439-02	ディスポ滅菌スプーン14-375-255	29,800	30,400
113	3-3439-03	ディスポ滅菌スプーン14-375-256	27,000	27,500
113	3-3439-04	ディスポ滅菌スプーン14-375-257	24,800	25,300
113	3-3438-01	滅菌スパチュラ14-375-253	17,100	17,400
114	3-3440-01	希釈用ボトル2500-0280	15,840	16,680
114	3-3440-02	希釈用ボトル2500-0380	18,420	19,320
114	3-3644-01	希釈用ボトル2505-0280	11,820	12,360
114	3-3644-02	希釈用ボトル2505-0380	14,100	14,760
114	2-2526-01	嫌気培養バックC mini	8,400	8,600
114	2-2526-02	嫌気培養バックA mini	9,800	10,300
114	2-2526-03	嫌気培養バックP	5,000	5,300
114	2-2526-11	嫌気培養バックアネロクリップ	8,300	50,100
114	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	4,800	5,100
114	2-2261-01	嫌気培養ジャーシステム嫌気ジャー	18,100	18,600
114	2-2261-02	嫌気培養ジャーシステム用シャーレラック	6,400	6,600
114	2-2261-11	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤A	4,800	5,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
114	2-2261-12	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤C	9,200	9,700
114	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	4,800	5,100
117	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	14,500	15,000
117	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタブレット	5,800	6,000
117	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	11,800	12,300
117	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	11,600	11,900
117	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,300	10,600
117	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	14,700	15,100
117	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	12,400	13,000
117	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	10,900	11,200
117	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	45,900	48,200
117	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	12,800	13,400
117	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,300	11,800
117	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	32,800	34,000
117	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	47,900	49,700
117	6-8814-68	粉末培地 コバクインドール試薬	5,900	6,200
117	6-8814-48	粉末培地 1.01295.0001	9,900	10,400
117	6-8814-49	粉末培地 1.01298.0001	7,100	7,400
117	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,000	13,300
117	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	17,600	18,000
117	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	14,600	15,300
117	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	15,300	16,000
117	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	51,800	54,400
117	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニット食塩寒天	9,300	9,700
117	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	11,400	11,900
117	6-8814-35	TCBS寒天 10263	9,500	9,900
117	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,400	8,800
117	6-8814-40	セレナイトシステンブイオン7709	21,400	22,500
117	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	17,100	17,900
117	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,400	10,700
117	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	9,600	10,100
117	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	10,700	11,200
117	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	13,400	14,100
117	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	18,600	19,500
117	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	13,400	13,900
117	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	20,400	20,900
117	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,200	8,700
117	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,300	5,600
117	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	19,600	20,500
117	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	17,500	18,400
117	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	30,900	31,700
117	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	18,300	18,800
117	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	25,800	26,400
117	6-8814-64	粉末培地 セトリマイト寒天	20,800	21,300
117	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,300	13,600
117	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	22,300	22,900
117	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	14,100	14,800
117	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	12,500	10,700
117	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	12,300	12,600
117	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	19,600	20,100
117	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	21,900	23,000
117	6-8814-92	粉末培地 カンピロバクターCCDA選択剤	18,800	19,300
117	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	10,500	11,000
117	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュンブイオン	24,200	25,400
117	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,100	18,600
117	6-8814-71	粉末培地フレーザーリステリア増菌ブイオン	17,700	18,300
117	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	13,500	14,200
117	6-8814-94	粉末培地 11781	9,600	10,100
117	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	17,200	17,900
117	6-8814-86	粉末培地 12122	11,200	11,500
117	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	31,500	32,300
117	3-3493-02	粉末培地1.00888.0010	21,900	22,400
117	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	39,300	40,300
117	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	26,700	27,400
117	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	27,600	28,300
117	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	23,500	24,700
117	3-3493-07	粉末培地1.10455.0500	19,700	20,700
117	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	28,500	29,900
119	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	7,700	8,000
119	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	7,700	8,000
119	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	31,700	32,800
119	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	21,900	22,700
119	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	19,600	20,300
119	3-3394-01	ペプトン緩衝液1.46480.0010	6,300	6,500
119	3-3394-03	ペプトン緩衝液1.46367.0010	6,500	6,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
119	3-3394-04	ペプトン緩衝液1.46368.0006	15,700	16,100
119	3-3394-05	ムペプトン緩衝液1.46371.0006	5,200	5,300
119	3-3394-06	ペプトン緩衝液1.46421.0006	6,300	6,500
119	3-3394-07	ペプトン緩衝液1.46381.0006	15,700	16,100
119	3-3394-02	ペプトン緩衝液1.46360.0006	5,200	5,300
120	3-3340-07	微生物試験培地1.46003.0120	22,000	22,500
120	3-3618-01	微生物試験培地1.46463.0010	7,300	7,500
120	3-3618-02	微生物試験培地1.46000.0020	5,200	5,300
120	3-3618-03	微生物試験培地1.46000.0120	27,300	28,000
120	3-3618-04	微生物試験培地1.46461.0010	6,300	6,500
120	3-3618-05	微生物試験培地1.46022.0020	5,200	5,300
120	3-3618-06	微生物試験培地1.46022.0120	27,300	28,000
120	3-3618-09	微生物試験培地1.46073.0020	5,200	5,300
120	3-3618-10	微生物試験培地1.46073.0120	27,300	28,000
120	3-3618-11	微生物試験培地1.46048.0020	5,200	5,300
120	3-3618-12	微生物試験培地1.46048.0120	27,300	28,000
120	3-3618-13	微生物試験培地1.46023.0020	5,200	5,300
120	3-3618-14	微生物試験培地1.46023.0120	27,300	28,000
120	3-3618-15	微生物試験培地1.46366.0010	5,800	5,900
120	3-3609-01	試験用液体培地1.46219.0020	5,500	5,600
120	3-3609-02	試験用液体培地1.46219.0100	22,900	23,500
120	3-3611-01	試験用液体培地1.46178.0020	5,000	5,100
120	3-3612-01	試験用液体培地1.46218.0020	5,500	5,600
120	3-3612-02	試験用液体培地1.46218.0100	28,600	29,300
120	3-3607-01	SCDブイオン1.00800.0500	18,000	18,500
120	3-3607-02	SCDブイオン1.00800.5000	93,700	96,000
120	3-3608-01	SCDブイオン1.00550.0500	16,000	16,400
120	3-3608-02	SCDブイオン1.00550.5000	115,400	118,300
121	2-5980-02	クロモアガーO157 5L用	52,800	55,000
121	2-5980-04	クロモアガーサルモネラ 5L用	25,300	25,000
121	2-5980-05	クロモアガーサルモネラ 1L用	9,900	9,000
121	2-2160-01	培地添加剤 3784-0001	30,300	32,000
125	2-5852-05	シングルバス04142	26,100	20,400
125	6-9707-01	バクチデント オキシダーゼ 13300	3,900	4,100
125	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	5,000	5,300
125	3-3482-01	E. coli1.13303.0001	19,000	19,500
127	2-3647-27	試薬 n-ペプタン	1,800	2,000
127	2-3647-29	試薬 塩化第二鉄 無水	1,400	2,300
127	2-3647-37	試薬 メチレンブルー・3水和物	3,000	4,500
127	2-3647-41	試薬 過塩素酸(70%)	3,400	3,500
127	2-3647-44	試薬 塩化カリウム	1,200	1,300
127	2-3647-59	試薬 炭酸ナトリウム・10水和物	1,200	2,200
127	2-3647-74	試薬 インドール試薬	3,900	5,600
127	2-3127-04	試薬130-02735	2,300	2,350
127	2-3127-12	試薬190-02475	2,400	2,450
127	2-3127-14	試薬200-01605	2,100	2,150
127	2-3127-15	試薬240-00045	2,300	2,350
127	2-3127-23	試薬160-01695	1,500	1,600
127	2-3127-24	試薬160-05015	1,200	1,300
128	2-5892-01	豚肉検出キットN9300291	106,000	109,100
128	2-5892-02	豚肉検出キットN9300292	10,800	11,150
128	2-5892-03	豚肉検出キットN9300293	106,000	109,100
128	2-5892-04	豚肉検出キットN9300294	10,800	11,150
128	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	15,000	15,500
132	3-3414-04	プレート* <i>R</i> *1.05805.0001	25,100	25,900
132	3-3414-03	プレート* <i>R</i> *1.05804.0001	28,500	29,400
132	3-3414-02	プレート* <i>R</i> *1.05802.0001	12,500	12,900
132	3-3414-01	プレート* <i>R</i> *1.05801.0001	14,700	15,100
132	3-3346-01	TLCプレート1.05721.0001	16,200	16,400
132	3-3346-02	TLCプレート1.05626.0001	33,500	33,900
132	3-3346-03	TLCプレート1.05724.0001	30,200	31,100
132	3-3346-04	TLCプレート1.15326.0001	27,600	28,400
132	3-3346-05	TLCプレート1.05553.0001	18,600	19,200
132	3-3346-06	TLCプレート1.16835.0001	10,500	10,800
132	3-3346-07	TLCプレート1.05748.0001	16,500	17,000
132	3-3347-01	TLCプレート1.05715.0001	17,800	18,000
132	3-3347-02	TLCプレート1.05729.0001	26,900	27,200
132	3-3347-03	TLCプレート1.05714.0001	37,900	38,300
132	3-3347-04	TLCプレート1.05808.0001	11,100	11,400
132	3-3347-05	TLCプレート1.05719.0001	35,600	36,700
132	3-3347-06	TLCプレート1.05789.0001	8,900	9,200
132	3-3347-07	TLCプレート1.15327.0001	28,400	29,300
132	3-3347-08	TLCプレート1.15341.0001	39,800	40,200
132	3-3347-09	TLCプレート1.05554.0001	13,600	13,800
132	3-3347-10	TLCプレート1.05570.0001	13,600	14,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
132	3-3347-11	TLCプレート1.16834.0001	9,300	9,600
132	3-3347-12	TLCプレート1.05549.0001	2,900	3,000
132	3-3347-13	TLCプレート1.05562.0001	18,100	18,600
132	3-3347-14	TLCプレート1.05735.0001	13,300	13,700
132	3-3347-15	TLCプレート1.05750.0001	8,400	8,700
132	3-3347-16	TLCプレート1.05749.0001	31,400	32,300
132	3-3348-01	プレート1.13794.0001	46,300	47,700
132	3-3348-02	プレート1.13792.0001	50,700	51,200
132	3-3348-03	プレート1.13793.0001	79,400	81,800
132	3-3348-04	プレート1.11845.0001	41,400	42,600
132	3-3348-05	プレート1.11844.0001	46,900	48,300
132	3-3348-06	プレート1.05582.0001	26,000	26,800
132	3-3348-07	プレート1.11798.0001	31,800	32,800
132	3-3348-08	プレート1.11846.0001	51,600	53,100
132	3-3348-09	プレート1.05583.0001	28,600	29,500
133	2-6459-01	SPPカラムN9308400	57,100	58,800
133	2-6459-02	SPPカラムN9308401	57,100	58,800
133	2-6459-03	SPPカラムN9308402	68,000	70,000
133	2-6459-04	SPPカラムN9308403	72,000	74,100
133	2-6459-05	SPPカラムN9308404	80,000	82,400
133	2-6459-06	SPPカラムN9308405	85,000	87,500
133	2-6460-01	SPPカラムN9308406	57,100	58,800
133	2-6460-02	SPPカラムN9308407	57,100	58,800
133	2-6460-03	SPPカラムN9308408	68,000	70,000
133	2-6460-04	SPPカラムN9308409	72,000	74,100
133	2-6460-05	SPPカラムN9308410	80,000	82,400
133	2-6460-06	SPPカラムN9308411	85,000	87,500
133	2-6461-01	SPPカラムN9308412	57,100	58,800
133	2-6461-02	SPPカラムN9308413	57,100	58,800
133	2-6461-03	SPPカラムN9308414	68,000	70,000
133	2-6461-04	SPPカラムN9308415	72,000	74,100
133	2-6461-05	SPPカラムN9308416	80,000	82,400
133	2-6461-06	SPPカラムN9308417	85,000	87,500
133	2-6471-01	SPPカラムN9308418	57,100	58,800
133	2-6471-02	SPPカラムN9308419	57,100	58,800
133	2-6471-03	SPPカラムN9308420	68,000	70,000
133	2-6471-04	SPPカラムN9308421	72,000	74,100
133	2-6471-05	SPPカラムN9308422	80,000	82,400
133	2-6471-06	SPPカラムN9308423	85,000	87,500
133	2-6472-02	SPPカラムN9308424	57,100	58,800
133	2-6472-03	SPPカラムN9308425	68,000	70,000
133	2-6472-04	SPPカラムN9308426	72,000	74,100
133	2-6472-05	SPPカラムN9308427	80,000	82,400
133	2-6472-06	SPPカラムN9308428	85,000	87,500
133	2-6473-01	SPPカラムN9308429	57,100	58,800
133	2-6473-02	SPPカラムN9308430	57,100	58,800
133	2-6473-03	SPPカラムN9308431	68,000	70,000
133	2-6473-04	SPPカラムN9308432	72,000	74,100
133	2-6473-05	SPPカラムN9308433	80,000	82,400
133	2-6473-06	SPPカラムN9308434	85,000	87,500
133	2-6468-01	SPPカラムN9308450	57,100	58,800
133	2-6468-02	SPPカラムN9308451	68,000	70,000
133	2-6468-03	SPPカラムN9308452	72,000	74,100
133	2-6468-04	SPPカラムN9308453	80,000	82,400
133	2-6468-05	SPPカラムN9308454	85,000	87,500
133	2-6469-01	SPPカラムN9308455	57,100	58,800
133	2-6469-02	SPPカラムN9308456	68,000	70,000
133	2-6469-03	SPPカラムN9308457	72,000	74,100
133	2-6469-04	SPPカラムN9308458	80,000	82,400
133	2-6469-05	SPPカラムN9308459	85,000	87,500
133	2-6470-01	SPPカラムN9308460	57,100	58,800
133	2-6470-02	SPPカラムN9308461	68,000	70,000
133	2-6470-03	SPPカラムN9308462	72,000	74,100
133	2-6470-04	SPPカラムN9308463	80,000	82,400
133	2-6470-05	SPPカラムN9308464	85,000	87,500
133	2-6465-01	SPPカラムN9308465	57,100	58,800
133	2-6465-02	SPPカラムN9308466	57,100	58,800
133	2-6465-03	SPPカラムN9308467	71,700	73,800
133	2-6465-04	SPPカラムN9308468	76,800	79,100
133	2-6465-05	SPPカラムN9308469	82,500	84,900
133	2-6465-06	SPPカラムN9308470	95,200	98,000
133	2-6466-02	SPPカラムN9308471	57,100	58,800
133	2-6466-03	SPPカラムN9308472	71,700	73,800
133	2-6466-04	SPPカラムN9308473	76,800	79,100
133	2-6466-05	SPPカラムN9308474	82,500	84,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
133	2-6466-06	SPPカラムN9308475	95,200	98,000
133	2-6467-02	SPPカラムN9308476	57,100	58,800
133	2-6467-03	SPPカラムN9308477	71,700	73,800
133	2-6467-04	SPPカラムN9308478	76,800	79,100
133	2-6467-05	SPPカラムN9308479	82,500	84,900
133	2-6467-06	SPPカラムN9308480	95,200	98,000
133	2-6485-01	SPPカラムN9308435	57,100	58,800
133	2-6485-02	SPPカラムN9308436	70,000	72,100
133	2-6485-03	SPPカラムN9308437	74,000	76,200
133	2-6485-04	SPPカラムN9308438	82,000	84,400
133	2-6485-05	SPPカラムN9308439	87,000	89,600
133	2-6486-01	SPPカラムN9308440	57,100	58,800
133	2-6486-02	SPPカラムN9308441	70,000	72,100
133	2-6486-03	SPPカラムN9308442	74,000	76,200
133	2-6486-04	SPPカラムN9308443	82,000	84,400
133	2-6486-05	SPPカラムN9308444	87,000	89,600
133	2-6487-01	SPPカラムN9308445	57,100	58,800
133	2-6487-02	SPPカラムN9308446	70,000	72,100
133	2-6487-03	SPPカラムN9308447	74,000	76,200
133	2-6487-04	SPPカラムN9308448	82,000	84,400
133	2-6487-05	SPPカラムN9308449	87,000	89,600
134	2-6462-01	SPPカラムN9308497	62,800	64,600
134	2-6462-02	SPPカラムN9308498	62,800	64,600
134	2-6462-03	SPPカラムN9308499	76,000	78,200
134	2-6462-04	SPPカラムN9308500	79,000	81,300
134	2-6462-05	SPPカラムN9308501	87,000	89,600
134	2-6462-06	SPPカラムN9308502	89,000	91,600
134	2-6463-02	SPPカラムN9308503	62,800	64,600
134	2-6463-03	SPPカラムN9308504	76,000	78,200
134	2-6463-04	SPPカラムN9308505	79,000	81,300
134	2-6463-05	SPPカラムN9308506	87,000	89,600
134	2-6463-06	SPPカラムN9308507	89,000	91,600
134	2-6464-02	SPPカラムN9308508	62,800	64,600
134	2-6464-03	SPPカラムN9308509	76,000	78,200
134	2-6464-04	SPPカラムN9308510	79,000	81,300
134	2-6464-05	SPPカラムN9308511	87,000	89,600
134	2-6464-06	SPPカラムN9308512	89,000	91,600
134	2-6482-01	SPPカラムN9308481	57,100	58,800
134	2-6482-02	SPPカラムN9308482	57,100	58,800
134	2-6482-03	SPPカラムN9308483	70,000	72,100
134	2-6482-04	SPPカラムN9308484	74,000	76,200
134	2-6482-05	SPPカラムN9308485	82,000	84,400
134	2-6482-06	SPPカラムN9308486	87,000	89,600
134	2-6483-02	SPPカラムN9308487	57,100	58,800
134	2-6483-03	SPPカラムN9308488	70,000	72,100
134	2-6483-04	SPPカラムN9308489	74,000	76,200
134	2-6483-05	SPPカラムN9308490	82,000	84,400
134	2-6483-06	SPPカラムN9308491	87,000	89,600
134	2-6484-02	SPPカラムN9308492	57,100	58,800
134	2-6484-03	SPPカラムN9308493	70,000	72,100
134	2-6484-04	SPPカラムN9308494	74,000	76,200
134	2-6484-05	SPPカラムN9308495	82,000	84,400
134	2-6484-06	SPPカラムN9308496	87,000	89,600
134	2-6474-01	SPPガードカートリッジN9308513	50,000	51,500
134	2-6474-02	SPPガードカートリッジN9308514	50,000	51,500
134	2-6474-03	SPPガードカートリッジN9308515	50,000	51,500
134	2-6475-01	SPPガードカートリッジN9308516	50,000	51,500
134	2-6475-02	SPPガードカートリッジN9308517	50,000	51,500
134	2-6475-03	SPPガードカートリッジN9308518	50,000	51,500
134	2-6476-01	SPPガードカートリッジN9308519	50,000	51,500
134	2-6476-02	SPPガードカートリッジN9308520	50,000	51,500
134	2-6476-03	SPPガードカートリッジN9308521	50,000	51,500
134	2-6477-01	SPPガードカートリッジN9308522	50,000	51,500
134	2-6477-02	SPPガードカートリッジN9308523	50,000	51,500
134	2-6477-03	SPPガードカートリッジN9308524	50,000	51,500
134	2-6478-01	SPPガードカートリッジN9308525	50,000	51,500
134	2-6478-02	SPPガードカートリッジN9308526	50,000	51,500
134	2-6478-03	SPPガードカートリッジN9308527	50,000	51,500
134	2-6479-01	SPPガードカートリッジN9308528	50,000	51,500
134	2-6479-02	SPPガードカートリッジN9308529	50,000	51,500
134	2-6479-03	SPPガードカートリッジN9308530	50,000	51,500
134	2-6480-01	SPPガードカートリッジN9308531	50,000	51,500
134	2-6480-02	SPPガードカートリッジN9308532	50,000	51,500
134	2-6480-03	SPPガードカートリッジN9308533	50,000	51,500
134	2-6481-01	SPPガードカートリッジN9308534	38,000	39,150

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
135	2-6457-14	固相抽出(SPE)カラムN9306674	54,600	56,200
135	2-6457-15	固相抽出(SPE)カラムN9306664	29,900	30,800
135	2-6457-16	固相抽出(SPE)カラムN9306665	34,600	35,650
135	2-6457-17	固相抽出(SPE)カラムN9306666	38,800	40,000
135	2-6457-18	固相抽出(SPE)カラムN9306668	15,700	16,200
135	2-6457-19	固相抽出(SPE)カラムN9306669	16,800	17,350
135	2-6457-20	固相抽出(SPE)カラムN9306670	19,900	20,500
135	2-6457-21	固相抽出(SPE)カラムN9306671	28,800	29,700
135	2-6457-22	固相抽出(SPE)カラムN9306667	38,800	40,000
135	2-6457-23	固相抽出(SPE)カラムN9306698	31,500	32,450
135	2-6457-24	固相抽出(SPE)カラムN9306699	40,900	42,150
135	2-6457-25	固相抽出(SPE)カラムN9306700	42,000	43,300
135	2-6458-01	固相抽出(SPE)カラムN9306652	12,600	13,000
135	2-6458-02	固相抽出(SPE)カラムN9306675	13,600	14,050
135	2-6458-03	固相抽出(SPE)カラムN9306676	14,100	14,550
135	2-6458-04	固相抽出(SPE)カラムN9306677	16,800	17,350
135	2-6458-05	固相抽出(SPE)カラムN9306653	12,600	13,000
135	2-6458-06	固相抽出(SPE)カラムN9306678	14,100	14,550
135	2-6458-07	固相抽出(SPE)カラムN9306679	15,700	16,200
135	2-6458-08	固相抽出(SPE)カラムN9306680	34,800	35,850
135	2-6458-09	固相抽出(SPE)カラムN9306681	29,900	30,800
135	2-6458-10	固相抽出(SPE)カラムN9306692	33,600	34,650
135	2-6458-11	固相抽出(SPE)カラムN9306682	17,800	18,350
135	2-6458-12	固相抽出(SPE)カラムN9306683	22,000	22,700
135	2-6458-13	固相抽出(SPE)カラムN9306693	38,800	40,000
135	2-6458-14	固相抽出(SPE)カラムN9306684	36,700	37,850
135	2-6458-15	固相抽出(SPE)カラムN9306685	32,500	33,500
135	2-6458-16	固相抽出(SPE)カラムN9306694	54,600	56,200
135	2-6458-17	固相抽出(SPE)カラムN9306686	38,300	39,450
135	2-6458-18	固相抽出(SPE)カラムN9306688	15,700	16,200
135	2-6458-19	固相抽出(SPE)カラムN9306689	16,200	16,700
135	2-6458-20	固相抽出(SPE)カラムN9306690	19,900	20,500
135	2-6458-21	固相抽出(SPE)カラムN9306691	28,800	29,700
135	2-6458-22	固相抽出(SPE)カラムN9306687	38,800	40,000
135	2-6458-23	固相抽出(SPE)カラムN9306695	31,500	32,450
135	2-6458-24	固相抽出(SPE)カラムN9306696	40,900	42,150
135	2-6458-25	固相抽出(SPE)カラムN9306697	42,000	43,300
135	2-6086-01	固相抽出(SPE)カラムN9306647	15,400	15,900
135	2-6086-02	固相抽出(SPE)カラムN9306639	21,700	22,400
135	2-6086-03	固相抽出(SPE)カラムN9306637	46,600	48,000
135	2-6456-01	固相抽出(SPE)カラムN9306504	10,800	11,150
135	2-6456-02	固相抽出(SPE)カラムN9306427	12,700	13,100
135	2-6456-03	固相抽出(SPE)カラムN9306505	13,800	14,250
135	2-6456-04	固相抽出(SPE)カラムN9306506	18,000	18,550
135	2-6456-05	固相抽出(SPE)カラムN9306507	13,800	14,250
135	2-6456-06	固相抽出(SPE)カラムN9306508	18,400	19,000
135	2-6456-07	固相抽出(SPE)カラムN9306509	27,600	28,450
135	2-6456-08	固相抽出(SPE)カラムN9306418	34,100	35,150
135	2-6456-09	固相抽出(SPE)カラムN9306510	44,100	45,450
135	2-6456-10	固相抽出(SPE)カラムN9306560	29,400	30,300
135	2-6456-11	固相抽出(SPE)カラムN9306561	33,100	34,100
135	2-6456-12	固相抽出(SPE)カラムN9306562	34,700	35,750
135	2-6488-01	固相抽出(SPE)カラムN9306441	11,900	12,300
135	2-6488-02	固相抽出(SPE)カラムN9306500	15,000	15,450
135	2-6488-03	固相抽出(SPE)カラムN9306501	16,100	16,600
135	2-6488-04	固相抽出(SPE)カラムN9306403	22,200	22,900
135	2-6488-05	固相抽出(SPE)カラムN9306502	16,400	16,900
135	2-6488-06	固相抽出(SPE)カラムN9306440	22,200	22,900
135	2-6488-07	固相抽出(SPE)カラムN9306428	33,400	34,450
135	2-6488-08	固相抽出(SPE)カラムN9306635	55,300	56,900
135	2-6488-09	固相抽出(SPE)カラムN9306405	43,900	45,250
135	2-6488-10	固相抽出(SPE)カラムN9306503	57,100	58,800
135	2-6488-11	固相抽出(SPE)カラムN9306557	32,100	33,100
135	2-6488-12	固相抽出(SPE)カラムN9306558	37,300	38,450
135	2-6488-13	固相抽出(SPE)カラムN9306559	40,000	41,200
140	2-6602-04	HPLCカラム51115	73,000	77,000
140	2-6602-05	HPLCカラム51116	84,000	88,000
140	2-6602-06	HPLCカラム51117	89,000	93,000
140	2-6603-01	HPLCカラム51141	68,000	72,000
140	2-6603-02	HPLCカラム51142	68,000	72,000
140	2-6603-03	HPLCカラム51143	70,000	74,000
140	2-6603-04	HPLCカラム51144	75,000	79,000
140	2-6603-05	HPLCカラム51145	82,000	86,000
140	2-6603-06	HPLCカラム51146	88,000	92,000
140	2-6604-03	HPLCカラム51154	70,000	74,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
135	2-6457-01	固相抽出 (SPE)カラムN9306650	12,600	13,000
135	2-6457-02	固相抽出 (SPE)カラムN9306655	13,600	14,050
135	2-6457-03	固相抽出 (SPE)カラムN9306656	14,100	14,550
135	2-6457-04	固相抽出 (SPE)カラムN9306657	16,800	17,350
135	2-6457-05	固相抽出 (SPE)カラムN9306651	12,600	13,000
135	2-6457-06	固相抽出 (SPE)カラムN9306658	14,100	14,550
135	2-6457-07	固相抽出 (SPE)カラムN9306659	15,700	16,200
135	2-6457-08	固相抽出 (SPE)カラムN9306660	42,000	43,300
135	2-6457-09	固相抽出 (SPE)カラムN9306661	30,400	31,350
135	2-6457-10	固相抽出 (SPE)カラムN9306672	33,600	34,650
135	2-6457-11	固相抽出 (SPE)カラムN9306662	19,900	20,500
135	2-6457-12	固相抽出 (SPE)カラムN9306663	23,100	23,800
135	2-6457-13	固相抽出 (SPE)カラムN9306673	42,000	43,300
140	2-6604-04	HPLCカラム51155	75,000	79,000
140	2-6604-05	HPLCカラム51156	85,000	89,000
140	2-6604-06	HPLCカラム51157	90,000	94,000
140	2-6605-01	HPLCカラム51161	68,000	72,000
140	2-6605-02	HPLCカラム51162	68,000	72,000
140	2-6605-03	HPLCカラム51163	70,000	74,000
140	2-6605-04	HPLCカラム51164	75,000	79,000
140	2-6605-05	HPLCカラム51165	82,000	86,000
140	2-6605-06	HPLCカラム51166	88,000	92,000
140	2-6606-03	HPLCカラム51174	70,000	74,000
140	2-6606-04	HPLCカラム51175	75,000	79,000
140	2-6606-05	HPLCカラム51176	85,000	89,000
140	2-6606-06	HPLCカラム51177	90,000	94,000
140	2-6611-01	HPLCカラム51121	68,000	72,000
140	2-6611-02	HPLCカラム51122	68,000	72,000
140	2-6611-03	HPLCカラム51123	70,000	74,000
140	2-6611-04	HPLCカラム51124	75,000	79,000
140	2-6611-05	HPLCカラム51125	82,000	86,000
140	2-6611-06	HPLCカラム51126	88,000	92,000
140	2-6600-01	HPLCカラム51101	66,000	70,000
140	2-6600-02	HPLCカラム51102	66,000	70,000
140	2-6600-03	HPLCカラム51103	68,000	72,000
140	2-6600-04	HPLCカラム51104	73,000	77,000
140	2-6600-05	HPLCカラム51105	84,000	88,000
140	2-6600-06	HPLCカラム51106	89,000	93,000
140	2-6602-03	HPLCカラム51114	68,000	72,000
140	2-6601-01	HPLCカラム51107	66,000	70,000
140	2-6601-02	HPLCカラム51108	66,000	70,000
140	2-6601-03	HPLCカラム51109	68,000	72,000
140	2-6601-04	HPLCカラム51110	73,000	77,000
140	2-6601-05	HPLCカラム51111	84,000	88,000
140	2-6601-06	HPLCカラム51112	89,000	93,000
144	3-3613-01	分析用試薬A998-4	10,400	10,600
144	3-3613-02	分析用試薬A452-4	3,300	3,370
144	3-3613-03	分析用試薬W5-4	3,300	3,370
144	3-3613-04	分析用試薬T425-4	13,800	14,100
144	3-3613-05	分析用試薬H302-4	4,800	4,900
144	3-3613-06	分析用試薬H350-4	11,000	11,200
144	3-3613-07	分析用試薬C620-4	9,800	10,000
144	3-3613-08	分析用試薬E195-4	7,500	7,650
144	3-3613-09	分析用試薬T290-4	6,000	6,120
144	3-3613-10	分析用試薬C607-4	9,600	9,790
144	3-3613-11	分析用試薬A949-4	6,500	6,630
144	3-3613-12	分析用試薬D143-4	8,000	8,160
144	3-3613-13	分析用試薬A383-4	15,000	15,300
144	3-3613-14	分析用試薬O296-4	14,000	14,300
144	3-3613-15	分析用試薬E127-4	11,000	11,200
145	3-3454-01	分析用試薬A955-500	4,800	4,900
145	3-3454-02	分析用試薬A955-1	6,600	6,730
145	3-3454-03	分析用試薬A955-212	11,000	11,200
145	3-3454-04	分析用試薬A955-4	15,600	15,900
145	3-3460-01	分析用試薬A456-500	3,500	3,570
145	3-3460-02	分析用試薬A456-1	3,800	3,880
145	3-3460-03	分析用試薬A456-212	5,800	5,920
145	3-3460-04	分析用試薬A456-4	7,000	7,140
145	3-3461-01	分析用試薬A461-500	3,800	3,880
145	3-3461-02	分析用試薬A461-1	5,000	5,100
145	3-3461-03	分析用試薬A461-212	7,000	7,140
145	3-3461-04	分析用試薬A461-4	9,900	10,100
145	3-3462-01	分析用試薬W6-500	3,500	3,570
145	3-3462-02	分析用試薬W6-1	3,700	3,770
145	3-3462-03	分析用試薬W6-212	4,200	4,280

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
145	3-3462-04	分析用試薬W6-4	4,800	4,900
146	3-3456-01	調整済分析用試薬LS118-500	4,000	4,080
146	3-3456-02	調整済分析用試薬LS118-1	4,500	4,590
146	3-3456-03	調整済分析用試薬LS118-212	6,500	6,630
146	3-3456-04	調整済分析用試薬LS118-4	7,800	7,960
146	3-3463-01	調整済分析用試薬LS119-500	4,000	4,080
146	3-3463-02	調整済分析用試薬LS119-1	4,500	4,590
146	3-3463-03	調整済分析用試薬LS119-212	6,500	6,630
146	3-3463-04	調整済分析用試薬LS119-4	6,800	6,940
146	3-3464-01	調整済分析用試薬LS120-500	4,800	4,900
146	3-3464-02	調整済分析用試薬LS120-1	6,800	6,940
146	3-3464-03	調整済分析用試薬LS120-212	12,500	12,800
146	3-3464-04	調整済分析用試薬LS120-4	17,000	17,300
146	3-3465-01	調整済分析用試薬LS121-500	4,000	4,080
146	3-3465-02	調整済分析用試薬LS121-1	7,000	7,140
146	3-3465-03	調整済分析用試薬LS121-212	12,000	12,200
146	3-3465-04	調整済分析用試薬LS121-4	17,500	17,900
146	3-3455-01	分析用試薬A117-05AMP	3,000	3,060
146	3-3455-02	分析用試薬A117-1AMP	3,000	3,060
146	3-3455-03	分析用試薬A117-10×1AMP	16,000	16,300
146	3-3455-04	分析用試薬A117-2AMP	3,000	3,060
146	3-3455-05	分析用試薬A117-50	6,800	6,940
146	3-3455-06	分析用試薬A113-1AMP	3,000	3,060
146	3-3455-07	分析用試薬A113-10×1AMP	14,000	14,300
146	3-3455-08	分析用試薬A113-50	5,800	5,920
146	3-3455-09	分析用試薬A116-05AMP	3,000	3,060
146	3-3455-10	分析用試薬A116-1AMP	3,000	3,060
146	3-3455-11	分析用試薬A116-10×1AMP	16,000	16,300
146	3-3455-12	分析用試薬A116-2AMP	3,000	3,060
146	3-3455-13	分析用試薬A116-50	7,500	7,650
146	3-3455-14	分析用試薬A114-50	5,000	5,100
146	3-3455-15	分析用試薬A115-50	5,000	5,100
146	3-3457-01	分析用試薬A465-500	55,000	56,100
146	3-3457-02	分析用試薬A470-500	43,000	43,900
146	3-3457-03	分析用試薬A471-500	74,000	75,500
146	3-3457-04	分析用試薬A466-500	42,000	42,800
146	3-3457-05	分析用試薬A463-500	52,000	53,000
146	3-3457-06	分析用試薬P170-500	39,000	39,800
146	3-3457-07	分析用試薬A467-500	42,000	42,800
146	3-3457-08	分析用試薬A469-500	64,000	65,300
146	3-3457-09	分析用試薬A468-500	50,000	51,000
146	3-3457-10	分析用試薬W9-500	9,000	9,180
154	2-5943-01	ブロック SPB N9308004	600,000	618,000
154	2-5943-02	ブロック SPB N9308005	770,000	793,100
154	2-5943-03	ブロック SPB N9308010	320,000	329,600
154	2-5943-04	ブロック SPB N9308012	600,000	618,000
154	2-5943-05	ブロック SPB N9308014	770,000	793,100
154	2-5943-06	ブロック SPB N9308019	320,000	329,600
154	2-5943-11	SPBコントローラーN9308006	180,000	185,400
154	2-5943-12	SPBコントローラーN9308007	440,000	453,200
154	2-5943-31	SPB自動濃縮システムN9308020	205,000	211,100
154	2-5943-32	SPB自動濃縮システムN9308023	60,000	61,800
154	2-5943-33	SPB自動濃縮システムN9308029	70,000	72,100
154	2-5946-01	SPBスタートキットN9308002	140,000	144,200
154	2-5946-02	SPBスタートキットN9308011	50,000	51,500
154	2-5946-03	SPBスタートキットN9308013	120,000	123,600
154	2-5946-04	SPBスタートキットN9308015	130,000	133,900
154	2-5946-05	SPBスタートキットN9308017	50,000	51,500
154	2-5946-06	SPBスタートキットN9308025	150,000	154,500
155	2-5947-01	SPBフィルター関連製品N9308031	24,000	24,750
155	2-5947-02	SPBフィルター関連製品N9308032	24,000	24,750
155	2-5947-03	SPBフィルター関連製品N9308033	13,800	14,250
155	2-5947-04	SPBフィルター関連製品N9308034	33,000	34,000
155	2-5947-05	SPBフィルター関連製品N9308035	110,000	113,300
155	2-5947-06	SPBフィルター関連製品N9308063	142,200	146,400
155	2-5943-21	SPB温度プローブN9308018	50,000	51,500
155	2-5943-22	SPB温度プローブN9308009	50,000	51,500
155	2-5943-23	SPB温度プローブN9308041	7,600	7,830
155	2-5943-24	SPB温度プローブN9308073	7,800	8,040
155	2-5948-01	チューブN9308008	45,200	46,600
155	2-5948-02	チューブN9308016	21,800	22,500
155	2-5948-03	チューブN9308024	62,900	64,700
155	2-5948-04	チューブN9308048	60,300	62,100
155	2-5948-05	チューブN9308049	19,300	19,900
155	2-5948-06	チューブN9308050	28,500	29,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
155	2-5948-11	キャップN9308058	1,600	1,650
155	2-5948-12	キャップN9308059	1,600	1,650
155	2-5948-13	キャップN9308060	1,600	1,650
155	2-5948-14	キャップN9308056	1,600	1,650
155	2-5948-15	キャップN9308027	12,100	12,500
155	2-5948-16	時計皿N9308003	33,300	34,300
155	2-5948-17	時計皿N9308030	20,100	20,750
156	2-5942-10	吸光計ホロカソードランプN2025312	26,300	27,100
156	2-5942-11	吸光計ホロカソードランプN2025311	16,400	16,900
156	2-5942-12	吸光計ホロカソードランプN2025310	16,000	16,500
156	2-5942-13	吸光計ホロカソードランプN2025313	13,700	14,150
156	2-5942-14	吸光計ホロカソードランプN2025314	36,400	37,500
156	2-5942-15	吸光計ホロカソードランプN2025315	36,400	37,500
156	2-5942-16	吸光計ホロカソードランプN2025316	36,400	37,500
156	2-5942-17	吸光計ホロカソードランプN2025319	36,400	37,500
156	2-5942-18	吸光計ホロカソードランプN2025318	36,400	37,500
156	2-5942-19	吸光計ホロカソードランプN2025320	36,400	37,500
156	2-5942-20	吸光計ホロカソードランプN2025303	35,700	36,800
156	2-5942-21	吸光計ホロカソードランプN2025321	36,400	37,500
156	2-5942-22	吸光計ホロカソードランプN2025323	36,400	37,500
156	2-5942-23	吸光計ホロカソードランプN2025324	36,400	37,500
156	2-5942-24	吸光計ホロカソードランプN2025325	36,400	37,500
156	2-5942-25	吸光計ホロカソードランプN2025317	14,400	14,850
156	2-5942-26	吸光計ホロカソードランプN2025327	36,400	37,500
156	2-5942-27	吸光計ホロカソードランプN2025339	18,100	18,650
156	2-5942-28	吸光計ホロカソードランプN2025328	26,300	27,100
156	2-5942-29	吸光計ホロカソードランプN2025329	36,400	37,500
156	2-5942-30	吸光計ホロカソードランプN2025330	16,600	17,100
156	2-5942-31	吸光計ホロカソードランプN2025331	18,900	19,500
156	2-5942-32	吸光計ホロカソードランプN2025322	36,400	37,500
156	2-5942-33	吸光計ホロカソードランプN2025332	16,400	16,900
156	2-5942-34	吸光計ホロカソードランプN2025335	36,400	37,500
156	2-5942-35	吸光計ホロカソードランプN2025336	15,000	15,450
156	2-5942-36	吸光計ホロカソードランプN2025334	36,400	37,500
156	2-5942-37	吸光計ホロカソードランプN2025337	42,200	43,500
156	2-5942-38	吸光計ホロカソードランプN2025340	27,900	28,750
156	2-5942-39	吸光計ホロカソードランプN2025338	36,400	37,500
156	2-5942-40	吸光計ホロカソードランプN2025342	36,400	37,500
156	2-5942-41	吸光計ホロカソードランプN2025326	26,300	27,100
156	2-5942-42	吸光計ホロカソードランプN2025341	36,400	37,500
156	2-5942-43	吸光計ホロカソードランプN2025344	36,400	37,500
156	2-5942-44	吸光計ホロカソードランプN2025345	36,400	37,500
156	2-5942-45	吸光計ホロカソードランプN2025343	36,400	37,500
156	2-5942-46	吸光計ホロカソードランプN2025346	36,400	37,500
156	2-5942-47	吸光計ホロカソードランプN2025351	36,400	37,500
156	2-5942-48	吸光計ホロカソードランプN2025348	36,400	37,500
156	2-5942-49	吸光計ホロカソードランプN2025349	26,300	27,100
156	2-5942-50	吸光計ホロカソードランプN2025350	26,300	27,100
156	2-5942-51	吸光計ホロカソードランプN2025300	17,100	17,650
156	2-5942-52	吸光計ホロカソードランプN2025333	17,800	18,350
156	2-5942-53	吸光計ホロカソードランプN2025353	26,300	27,100
156	2-5942-54	吸光計ホロカソードランプN2025354	26,300	27,100
156	2-5942-55	吸光計ホロカソードランプN2025355	36,400	37,500
156	2-5942-56	吸光計ホロカソードランプN2025356	26,300	27,100
156	2-5942-57	吸光計ホロカソードランプN2025359	36,400	37,500
156	2-5942-58	吸光計ホロカソードランプN2025357	36,400	37,500
156	2-5942-59	吸光計ホロカソードランプN2025360	42,200	43,500
156	2-5942-60	吸光計ホロカソードランプN2025352	19,300	19,900
156	2-5942-61	吸光計ホロカソードランプN2025358	26,300	27,100
156	2-5942-62	吸光計ホロカソードランプN2025362	26,300	27,100
156	2-5942-63	吸光計ホロカソードランプN2025361	26,300	27,100
156	2-5942-64	吸光計ホロカソードランプN2025364	36,400	37,500
156	2-5942-65	吸光計ホロカソードランプN2025363	36,400	37,500
156	2-5942-66	吸光計ホロカソードランプN2025365	21,600	22,250
156	2-5942-67	吸光計ホロカソードランプN2025366	36,400	37,500
156	2-5942-01	吸光計ホロカソードランプN2025301	15,600	16,100
156	2-5942-02	吸光計ホロカソードランプN2025347	26,300	27,100
156	2-5942-03	吸光計ホロカソードランプN2025302	36,400	37,500
156	2-5942-04	吸光計ホロカソードランプN2025305	26,300	27,100
156	2-5942-05	吸光計ホロカソードランプN2025306	36,400	37,500
156	2-5942-06	吸光計ホロカソードランプN2025307	26,300	27,100
156	2-5942-07	吸光計ホロカソードランプN2025304	26,300	27,100
156	2-5942-08	吸光計ホロカソードランプN2025309	26,300	27,100
156	2-5942-09	吸光計ホロカソードランプN2025308	18,200	18,750
160	2-4283-01	シンチレーション用バイアル6000252	29,000	30,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
160	2-4283-02	シンチレーション用バイアル6000253	34,000	36,000
160	2-4283-03	シンチレーション用バイアル6000186	39,000	41,000
160	2-4283-04	シンチレーション用バイアル6000187	42,000	44,000
160	2-4283-05	シンチレーション用バイアル6000192	39,000	41,000
160	2-4283-06	シンチレーション用バイアル6000193	46,000	48,000
160	2-4283-07	シンチレーション用バイアル6001023	16,000	17,000
160	2-4283-08	シンチレーション用バイアル6000292	32,000	34,000
160	2-4283-09	シンチレーション用バイアル6000293	40,000	42,000
160	2-4283-10	シンチレーション用バイアル6001026	15,000	16,000
160	2-4283-11	シンチレーション用バイアル6000167	63,000	66,000
160	2-4283-12	シンチレーション用バイアル6000179	16,000	17,000
160	2-4284-01	シンチレーション用バイアル6000480	32,000	34,000
160	2-4284-02	シンチレーション用バイアル6000488	19,000	20,000
160	2-4284-03	シンチレーション用バイアル6000288	39,000	41,000
160	2-4284-04	シンチレーション用バイアル6000289	42,000	44,000
160	2-4284-05	シンチレーション用バイアル6000201	38,000	40,000
160	2-4284-06	シンチレーション用バイアル6000203	42,000	44,000
160	2-4285-01	シンチレーション用バイアル6001095	26,000	27,000
160	2-4285-02	シンチレーション用バイアル6001087	34,000	36,000
160	2-4285-03	シンチレーション用バイアル6008117	32,000	34,000
160	2-4285-04	シンチレーション用バイアル6008118	37,000	39,000
160	2-4285-05	シンチレーション用バイアル6000375	21,000	22,000
160	2-4285-06	シンチレーション用バイアル6001075	21,000	22,000
160	2-4285-07	シンチレーション用バイアル6000477	13,000	14,000
160	2-4285-08	シンチレーション用バイアル6000128	53,000	56,000
160	2-4285-09	シンチレーション用バイアル6000129	53,000	56,000
160	2-4285-10	シンチレーション用バイアル6000134	53,000	56,000
160	2-4285-11	シンチレーション用バイアル6001009	53,000	56,000
160	2-4285-12	シンチレーション用バイアル6001025	21,000	22,000
160	2-4285-13	シンチレーション用バイアル6001027	19,000	20,000
160	2-4285-14	シンチレーション用バイアル6000250	21,000	22,000
160	2-4285-15	シンチレーション用バイアル6000249	13,000	14,000
160	2-4285-16	シンチレーション用バイアル6001021	13,000	14,000
161	2-4286-01	計測用アクセサリ-6008129	44,000	46,000
161	2-4286-02	計測用アクセサリ-6008150	7,000	7,400
161	2-4286-03	計測用アクセサリ-6008151	7,000	7,400
161	2-4286-04	計測用アクセサリ-6008152	7,000	7,400
161	2-4286-05	計測用アクセサリ-6008161	7,000	7,400
161	2-4286-06	計測用アクセサリ-6008162	9,000	9,500
161	2-4286-07	計測用アクセサリ-6008163	20,000	21,000
161	2-4281-01	シンチレーション用カクテル6013321	11,000	12,000
161	2-4281-02	シンチレーション用カクテル6013326	34,000	36,000
161	2-4281-03	シンチレーション用カクテル6013329	62,000	65,000
161	2-5867-01	シンチレーション用カクテル6013301	15,000	16,000
161	2-5867-02	シンチレーション用カクテル6013309	76,000	80,000
161	2-5868-01	シンチレーション用カクテル6013371	11,000	12,000
161	2-5868-02	シンチレーション用カクテル6013377	72,000	76,000
161	2-5869-01	シンチレーション用カクテル6013681	13,000	14,000
161	2-5869-02	シンチレーション用カクテル6013687	76,000	80,000
161	2-5871-01	シンチレーション用カクテル6013151	11,000	12,000
161	2-5871-02	シンチレーション用カクテル6013159	65,000	68,000
161	2-5872-01	シンチレーション用カクテル6013111	11,000	12,000
161	2-5872-02	シンチレーション用カクテル6013119	67,000	70,000
161	2-5216-01	試薬 フローカクテル6013529	42,000	44,000
161	2-5216-02	試薬 フローカクテル6013539	42,000	44,000
161	2-5216-03	試薬 フローカクテル6013167	51,000	54,000
161	2-4282-01	試薬 フローカクテル6013589	74,000	78,000
161	2-4282-02	試薬 フローカクテル6013599	74,000	78,000
161	2-4282-03	試薬 フローカクテル6013579	74,000	78,000
188	2-9874-01	Easy pH 滴定装置 酸/塩基滴定	431,000	450,000
188	2-9874-02	Easy Cl 滴定装置 沈殿滴定	431,000	450,000
188	2-9874-03	EasyKFV カールフィッシャー水分計	801,000	835,000
188	2-9874-11	Easy Direct PCソフト	61,600	64,200
188	2-9874-12	EG11-BNC pH電極(水溶)	20,600	21,500
188	2-9874-13	EG13-BNC pH電極(非水)	20,600	21,500
188	2-9874-14	EM45-BNC 沈殿センサー	20,600	21,500
188	2-9874-15	EM43-BNC KFVセンサー	20,600	21,500
188	2-9874-16	inlabScience 高機能pH電極	33,700	35,000
188	2-9874-17	inlabScience用ケーブル	5,100	5,300
198	2-5949-01	マルチウェーブ分解容器N3142511	64,800	66,700
198	2-5949-02	マルチウェーブ分解容器N3141011	102,000	105,000
198	2-5949-03	マルチウェーブ分解容器N3141012	156,000	160,600
198	2-5949-04	マルチウェーブ分解容器N3142345	194,000	199,800
198	2-5949-05	マルチウェーブ分解容器N3142346	247,000	254,400
200	2-4245-01	テストキット 1. 09751. 0001	463,000	502,300

■プロセスソリューションカタログ2016

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
200	2-4245-02	テストキット 1. 09752. 0001	487,000	521,400
200	2-4245-11	テストキット 1. 14560. 0001	11,900	12,300
200	2-4245-12	テストキット 1. 01796. 0001	11,900	12,300
200	2-4245-13	テストキット 1. 14547. 0001	12,000	12,400
200	2-4245-14	テストキット 1. 00609. 0001	12,000	12,400
200	2-4245-15	テストキット 1. 00594. 0001	12,500	12,900
200	2-4245-16	テストキット 1. 14739. 0001	12,000	12,400
200	2-4245-17	テストキット 1. 14558. 0001	12,000	12,400
200	2-4245-18	テストキット 1. 14544. 0001	12,000	12,400
200	2-4245-19	テストキット 1. 14559. 0001	12,000	12,400
200	2-4245-20	テストキット 1. 14730. 0001	11,400	11,700
200	2-4245-22	テストキット 1. 01764. 0001	15,700	16,200
200	2-4245-23	テストキット 1. 01787. 0001	15,700	16,200
200	2-4245-24	テストキット 1. 14834. 0001	13,100	13,500
200	2-4245-25	テストキット 1. 14731. 0001	15,000	15,500
200	2-4245-26	テストキット 1. 14562. 0001	15,900	16,400
200	2-4245-27	テストキット 1. 00615. 0001	15,900	16,400
200	2-4245-28	テストキット 1. 14552. 0001	13,700	14,100
200	2-4245-29	テストキット 1. 14563. 0001	13,400	13,800
200	2-4245-30	テストキット 1. 14764. 0001	13,400	13,800
200	2-4245-31	テストキット 1. 00614. 0001	13,400	13,800
200	2-4245-32	テストキット 1. 00613. 0001	15,600	16,100
200	2-4245-33	テストキット 1. 14763. 0001	15,600	16,100
200	2-4245-34	テストキット 1. 14549. 0001	12,300	12,700
200	2-4245-35	テストキット 1. 14553. 0001	12,500	12,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
200	2-4245-36	テストキット 1. 00809. 0001	12,300	12,700
200	2-4245-37	テストキット 1. 14543. 0001	13,600	14,000
200	2-4245-38	テストキット 1. 14729. 0001	13,600	14,000
200	2-4245-39	テストキット 1. 14546. 0001	12,700	13,100
200	2-4245-40	テストキット 1. 00616. 0001	12,700	13,100
200	2-5212-01	分光光度計1. 00706. 0001	520,000	539,700
200	2-5212-02	分光光度計1. 00707. 0001	800,000	830,800
201	3-3458-01	スペクトロメーター-AQ7000	580,000	600,000
201	3-3458-02	スペクトロメーター-AQ8000	980,000	990,000
201	3-3458-11	スペクトロメーター-AC2T24	27,000	30,000
201	3-3458-12	スペクトロメーター-AC2002	9,000	9,200
201	3-3458-13	スペクトロメーター-AC2012	6,000	6,200
201	3-3458-14	スペクトロメーター-AC2070	5,000	5,100
201	3-3458-15	スペクトロメーター-CODH00	8,000	8,200
201	3-3458-16	スペクトロメーター-AC2009	13,000	13,500
201	3-3458-17	スペクトロメーター-AC4P78	4,000	9,200
201	3-3458-18	スペクトロメーター-AC2046	9,000	9,200
201	3-3458-19	スペクトロメーター-AC2095-WA	9,000	9,200
201	3-3458-20	スペクトロメーター-AC2060	9,000	9,200
201	3-3458-21	スペクトロメーター-AC2082	6,000	9,200
201	3-3458-22	スペクトロメーター-AC2065	6,000	6,200
201	3-3405-01	ポータブル比色型水質計AQ3700	210,000	220,000
223	3-3345-11	顕微鏡用LED蛍光アダプタ427500	86,000	90,300
233	3-1737-01	PVCクリアバッグCCB	2,850	3,000

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理用品カタログ2013

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
4	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	62,000	64,000
4	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	11,700	12,500
4	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,200	12,800
4	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	11,700	12,000
8	2-2558-11	Enrichment swab (試薬)	23,000	28,000
8	2-2558-12	MicroSnap-E. Coli (試薬)	39,000	48,000
8	2-2558-13	MicroSnapcoliforms試薬	39,000	48,000
17	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	30,500	33,000
17	2-8645-03	培地カセット ATSMDD60	30,100	31,700
17	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	19,700	21,000
17	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	32,500	34,500
18	2-8964-01	エアサンプラーIAQ	490,000	530,000
18	2-2798-01	エアサンプラー-RCSハイフロータッチ	745,200	763,800
18	2-2798-12	エアサンプラー専用培地TSM	26,900	27,600
18	2-2798-14	エアサンプラー専用培地SDX	26,900	27,600
18	6-8799-01	RCSエアサンプラーベースセット	328,000	336,200
18	6-8799-11	RCS用培地 AGアーストリップTC	26,900	27,600
18	6-8799-12	RCS用培地 アガーstrippYM	26,900	27,600
19	2-2173-02	環境測定培地SCD LT ICR90	5,300	5,500
19	2-2173-03	環境測定培地SCD LTHTHICR90	5,300	5,500
19	2-2173-05	環境測定培地セファーゼ含有SCD LT	20,500	20,700
19	2-2173-06	環境測定培地ベナーゼ含有SCDLTHTh	9,500	9,700
19	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,300	5,600
19	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	6,400	8,000
19	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,400	6,700
19	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,400	6,700
19	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,400	6,700
19	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,400	6,700
19	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,400	6,700
20	2-3590-11	クリンルーム環境検査用スワブ専用ラック	26,200	26,900
20	1-4444-01	ウォーターサンプラー MHPC10025	29,400	30,900
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	14,500	15,000
21	6-8814-76	粉末培地 リンゲルプレート	5,800	6,000
21	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	11,800	12,300
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	11,600	11,900
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,300	10,600
21	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	14,700	15,100
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	12,400	13,000
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	10,900	11,200
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	45,900	48,200
21	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	12,800	13,400
21	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,300	11,800
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	32,800	34,000
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	47,900	49,700
21	6-8814-68	粉末培地 コバックインドル試薬	5,900	6,200
21	6-8814-48	粉末培地 1. 01295. 0001	9,900	10,400
21	6-8814-49	粉末培地 1. 01298. 0001	7,100	7,400
21	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,000	13,300
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	17,600	18,000
21	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	14,600	15,300
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	15,300	16,000
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	51,800	54,400
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,300	9,700
21	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	11,400	11,900
21	6-8814-35	TCBS寒天 10263	9,500	9,900
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,400	8,800
21	6-8814-40	セレナイトシスチンブイオン7709	21,400	22,500
21	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	17,100	17,900
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,400	10,700
21	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	9,600	10,100
21	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	10,700	11,200
21	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	13,400	14,100
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	18,600	19,500
21	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	13,400	13,900
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	20,400	20,900
21	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,200	8,700
21	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,300	5,600
21	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	19,600	20,500
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	17,500	18,400
21	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	30,900	31,700
21	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	18,300	18,800
21	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	25,800	26,400
21	6-8814-64	粉末培地 セトリアミド寒天	20,800	21,300
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,300	13,600
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	22,300	22,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	14,100	14,800
21	6-8814-08	液状チオグリコロイト108191	12,500	10,700
21	6-8814-09	チオグリコロイトブイオン108190	12,300	12,600
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	19,600	20,100
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	21,900	23,000
21	6-8814-92	粉末培地 カンピロバクターCCDA選択剤	18,800	19,300
21	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	10,500	11,000
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	24,200	25,400
21	6-8814-55	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,100	18,600
21	6-8814-71	粉末培地フレイザーリステリア増菌ブイオン	17,700	18,300
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	13,500	14,200
21	6-8814-94	粉末培地 11781	9,600	10,100
21	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	17,200	17,900
21	6-8814-86	粉末培地 12122	11,200	11,500
24	2-5980-02	クロモアガーO157 5L用	52,800	55,000
24	2-5980-04	クロモアガーサルモネラ 5L用	25,300	25,000
24	2-5980-05	クロモアガーサルモネラ 1L用	9,900	9,000
24	2-2160-01	培地添加剤 3784-0001	30,300	32,000
30	2-2526-01	嫌気培養バックC mini	8,400	8,600
30	2-2526-02	嫌気培養バックA mini	9,800	10,300
30	2-2526-03	嫌気培養バックP	5,000	5,300
30	2-2526-11	嫌気培養バックアネロクリップ	8,300	50,100
30	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	4,800	5,100
30	2-2261-01	嫌気培養ジャーシステム嫌気ジャー	18,100	18,600
30	2-2261-02	嫌気培養ジャーシステム用シャーレラック	6,400	6,600
30	2-2261-11	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤A	4,800	5,000
30	2-2261-12	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤C	9,200	9,700
30	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	4,800	5,100
35	6-9707-01	バクチデント オキシダーゼ 13300	3,900	4,100
35	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	15,000	15,500
45	1-6232-01	ポトルトップ・ディスベンサ1605543	46,830	45,500
45	1-6232-02	ポトルトップ・ディスベンサ1605544	46,830	45,500
45	1-6232-03	ポトルトップ・ディスベンサ1605545	46,830	45,500
45	1-6232-04	ポトルトップ・ディスベンサ1605546	60,690	58,000
45	1-6232-05	ポトルトップ・ディスベンサ1605547	70,980	64,000
45	1-6232-06	ポトルトップ・ディスベンサ1605548	79,490	81,000
45	2-5386-01	EMサイクルディスベンサーO. 2~1ML	59,100	60,800
45	2-5386-02	EMサイクルディスベンサーO. 4~2ML	59,100	60,800
45	2-5386-03	EMサイクルディスベンサー 1~5ML	59,100	60,800
45	2-5386-04	EMサイクルディスベンサー 2~10ML	59,100	60,800
45	2-5386-05	EMサイクルディスベンサー 5~30ML	85,200	88,000
45	2-5386-06	EMサイクルディスベンサー10~60ML	89,000	91,800
45	2-450-07	EMマイスターディスベンサー用ポトル1L	2,400	2,500
45	2-450-08	EMマイスターディスベンサー用ポトル2. 5	4,100	4,250
45	2-5386-09	接続アダプター A32用 9313521	3,100	3,200
45	2-5386-10	接続アダプター A38用 9313525	3,100	3,200
45	2-5386-11	接続アダプター S40用 9313527	3,100	3,200
45	1-6233-01	ポトルトップ・ピュレット 1620506	122,240	115,000
45	1-6233-02	ポトルトップ・ピュレット 1620507	122,240	115,000
48	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	65,700	69,000
57	2-3611-01	コロニーカウンター Scan300	902,000	798,000
57	1-1033-01	コロニーカウンター Scan500	1,680,000	1,400,000
57	1-1033-02	コロニーカウンター Scan1200	2,650,000	2,200,000
64	1-6452-01	プラスチック製カバークラス 12-547	7,940	8,100
64	2-5377-01	スライドボックス O3-448-1 青	1,220	1,240
64	2-5377-02	スライドボックス O3-448-2 緑	1,220	1,240
64	2-5377-03	スライドボックス O3-448-3 赤	1,180	1,240
64	2-5377-04	スライドボックス O3-448-4 黄	1,180	1,240
64	2-5377-05	スライドボックス O3-448-5 白	1,220	1,240
65	6-9743-13	小型高圧蒸気滅菌器 KTS-3022	295,000	298,000
66	7-5621-23	高圧蒸気滅菌器 MCS-3032L	650,000	684,000
68	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ O1-812-50	3,420	3,480
68	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ O1-812-51	4,980	5,080
68	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ O1-812-54	8,500	8,680
68	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ O1-812-55	11,200	11,400
68	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ O1-812-57	11,000	11,200
68	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ O1-812-58	11,200	11,400
70	2-2170-01	バイオロジカルインジケータEOG	16,000	17,000
70	2-2170-02	バイオロジカルインジケータガンマ	21,000	22,000
70	2-2170-03	インジケータSteam HCHO	30,000	31,500
70	2-2170-04	インジケータSteam115	41,000	43,500
70	2-2170-05	バイオロジカルインジケータSteam	25,000	26,000
70	2-2187-01	インジケータEZ Test Gas	27,000	28,500
70	2-2187-02	インジケータEZ Test H2O2	80,000	84,000
70	2-2187-03	インジケータEZTestSteam105	27,000	28,500

■ サニーフーズ食品検査・衛生管理用品カタログ2013

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
70	2-2187-04	インジケータEZTestSteam106	44,000	46,000
72	5-5684-01	PMPメスフラスコ25ML7560170	1,360	1,400
72	5-5684-12	PMPメスフラスコ 7560175	1,900	1,950
72	5-5684-13	PMPメスフラスコ 7560181	2,060	2,150
72	5-5684-04	メスフラスコ250ML 7560186	2,690	2,800
72	5-5684-05	メスフラスコ500ML7560190	2,800	2,900
76	5-5354-02	ピベット(1本包装) 13-676-10G	34,200	34,900
76	5-5354-03	ピベット(1本包装) 13-675-3C	20,400	20,800
76	5-5354-04	ピベット(1本包装) 13-676-10H	10,500	10,700
76	5-5354-05	ピベット(1本包装) 13-676-10J	10,800	11,000
76	5-5354-06	ピベット(1本包装) 13-676-10K	25,400	25,900
76	5-5354-07	ピベット(1本包装) 13-676-10R	37,800	38,800
76	5-5354-12	ピベット 13-676-10B	33,100	33,800
76	5-5354-13	ピベット 13-675-2C	21,300	21,700
76	5-5354-14	ピベット 13-676-10C	25,900	26,400
76	5-5354-15	ピベット 13-676-10F	27,000	27,500
76	5-5354-16	ピベット 13-676-10M	25,400	25,900
76	5-5354-17	ピベット 13-676-10Q	40,800	41,600
77	1-9924-01	デスクトップスタンド 9905700	8,400	8,700
77	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	5,500	5,700
77	1-2233-11	ピベットコントローラー 4094	3,000	3,150
77	1-2233-12	ピベットコントローラー 4095	3,000	3,150
77	1-2233-13	ピベットコントローラー 4096	1,800	1,890
80	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	45,000	45,900
85	1-2118-01	電子天びん NVT1601JP/2	32,000	34,600
85	1-2118-02	電子天びん NVT3201JP/2	32,000	34,600
85	1-2118-03	電子天びん NVT10001JP/2	32,000	34,600
86	2-8036-01	アズプロ電子天秤 ASP213	63,000	66,500
86	2-8036-02	アズプロ電子天秤 ASP413	76,000	80,200
86	2-8036-03	アズプロ電子天秤 ASP2102	58,000	61,200
86	2-8036-04	アズプロ電子天秤 ASP4102	77,000	81,300
88	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	75,600	77,500
88	2-7557-02	滅菌済フィルター HAWG047S6	75,600	64,000
88	2-7557-03	滅菌済フィルター ABWG047S6	62,000	64,000
88	2-7518-01	メンブレンディスペンサEZDISP001	108,000	113,400
88	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	43,700	44,800
88	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	43,200	44,300
88	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	43,200	44,300
88	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	43,800	44,300
88	2-7518-05	フィルター 白 EZAABG474	43,800	44,900
88	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	43,800	44,900
88	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	11,700	12,500
88	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,200	12,800
88	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	12,200	12,800
88	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	12,200	12,800
88	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	11,700	12,000
89	2-7548-01	マイクロチェックII 4761	21,000	22,000
89	2-7548-02	マイクロチェックII 4762	21,000	22,000
89	2-7548-03	マイクロチェックII 4763	21,000	22,000
89	2-7548-04	マイクロチェックII 4764	21,000	22,000
89	2-7548-05	マイクロチェックII 4701	6,500	7,000
89	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	25,500	27,000
89	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	42,000	45,000
89	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	26,000	27,000
89	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	28,500	30,000
89	2-7521-01	ミフレックスプラス MXPPLUS01	436,300	447,200
89	2-7521-04	ミフレックスプラス MXGSWG124	18,800	19,300
89	2-7521-02	ミフレックスプラス MXHAWG124	18,800	19,300
89	2-7521-03	ミフレックスプラス MXHABG124	18,800	19,300
89	2-7521-06	ミフレックスプラス MXLMC0120	29,100	29,800
89	2-7521-07	ミフレックスプラス MXSMC0120	31,900	32,700
90	2-7520-11	マニホールドEZFITHOLD3	316,400	324,300
90	2-7520-02	マニホールド XX1104710	11,900	12,100
90	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,500	6,800
90	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	32,900	33,700
90	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	191,600	196,400
90	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	12,900	13,500
91	1-5828-01	コンパクトエアステーション CAS-1	30,400	33,500
92	1-7390-01	セルローズ円筒濾紙 10350219	8,600	8,430
92	1-7390-02	セルローズ円筒濾紙 2800-280	8,500	8,330
94	2-8648-01	ペトリスライド PDMA04700	17,100	17,500
103	5-1056-01	フレアー滅菌器 O2-544-157	94,500	96,400
108	2-3878-01	乾式粉碎機チューブミルコントロール	144,000	183,000
109	5-5006-01	ワンダーブレンダー WB-1	86,000	96,000
110	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	42,000	42,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
110	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	50,000	51,000
110	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	81,000	82,500
110	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	164,000	167,000
110	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	209,000	213,000
110	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJUM1	15,000	15,300
110	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	7,500	7,700
112	2-7424-01	滅菌4オンスコンテナ 13-711-65	10,900	11,100
113	2-3259-01	食品検体容器23213-2	4,200	4,400
113	2-3259-02	食品検体容器23223-2	6,300	6,600
116	2-8475-01	アルミ角シール容器 浅型ミニ	770	830
116	2-8475-02	アルミ角シール容器 浅型小小	860	930
116	2-8475-03	アルミ角シール容器 浅型小	880	970
116	2-8475-04	アルミ角シール容器 浅型中	1,100	1,200
116	2-8475-05	アルミ角シール容器 浅型大	1,540	1,680
116	2-8475-06	アルミ角シール容器 浅型特大	2,200	2,450
116	2-8475-08	アルミ角シール容器 深型小小	930	1,050
116	2-8475-09	アルミ角シール容器 深型小	1,000	1,130
116	2-8475-10	アルミ角シール容器 深型中	1,320	1,450
116	2-8475-11	アルミ角シール容器 深型大	1,870	2,020
116	2-8475-12	アルミ角シール容器 深型特大	2,650	2,900
117	4-269-01	手揚げバスケット P-3	2,070	2,170
117	4-269-02	手揚げバスケット P-4	1,770	1,860
123	2-6122-01	マルチタイマー TM-30	2,000	2,200
130	2-7318-01	検査用男子白衣抗菌タイプ MR110 S	4,500	5,100
130	2-7318-02	検査用男子白衣抗菌タイプ MR110 M	4,500	5,100
130	2-7318-03	検査用男子白衣抗菌タイプ MR110 L	4,500	5,100
130	2-7318-04	検査用男子白衣抗菌タイプ MR110LL	4,500	5,100
130	2-7317-01	検査用女子白衣抗菌タイプ MR120 S	4,400	5,000
130	2-7317-02	検査用女子白衣抗菌タイプ MR120 M	4,400	5,000
130	2-7317-03	検査用女子白衣抗菌タイプ MR120 L	4,400	5,000
130	2-7317-04	検査用女子白衣抗菌タイプ MR120LL	4,400	5,000
130	2-6341-11	検査用ウェア 長袖 FX70949 S	5,000	5,200
130	2-6341-12	検査用ウェア 長袖 FX70949 M	5,000	5,200
130	2-6341-13	検査用ウェア 長袖 FX70949 L	5,000	5,200
130	2-6341-14	検査用ウェア 長袖 FX70949 LL	5,000	5,200
130	2-6341-15	検査用ウェア 長袖 FX70949 XL	5,000	5,200
137	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	1,130,000	1,150,000
137	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,230,000	1,250,000
137	2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	1,390,000	1,400,000
137	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,440,000	1,450,000
142	2-3580-01	フリーザー SD-137	198,000	220,000
142	2-3580-02	フリーザー SD-318	398,000	420,000
142	2-3580-03	フリーザー SD-521	498,000	520,000
152	2-2762-01	食品用中心温度計0563 1080	16,000	14,900
154	2-7227-01	食品用防水型中心温度計0563・1063	10,000	8,200
154	2-3537-01	折りたたみ式温度計 testo103	8,000	7,500
158	6-9626-02	ソーラーデジタル温度計 SN-100	4,000	4,500
165	2-7388-02	アルミ秤量皿 6965542	11,000	12,000
165	2-7388-14	グラスファイバーフィルター6906941	16,000	17,600
166	2-5791-01	ポータブル水活性装置 Pawkit	250,000	265,000
170	2-3511-01	過酸化水素測定器Mi490	160,000	230,000
170	2-3511-11	過酸化水素測定器Mi590-021	10,000	18,000
171	2-8140-11	pH樹脂製電極 LE407	14,300	14,900
171	2-8140-12	pHガラス製電極 LE409	18,400	19,100
171	2-8140-13	pHガラス製電極 LE420	27,600	28,700
171	2-8140-14	pHガラス製電極 LE438	20,400	21,200
171	2-8140-15	専用温度センサー NTC30k0hm	18,400	19,100
173	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	35,000	32,500
173	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	41,000	36,000
174	2-8884-01	pHインジケータ1. 09535. 0001	1,800	1,900
174	2-8884-02	pHインジケータ1. 09532. 0001	1,800	1,900
178	1-6771-01	メルコquant分析試験紙 アルミニウム	8,800	9,100
178	1-6771-02	メルコquant分析試験紙 アンモニウム	6,900	7,100
178	1-6771-27	分析用試験紙 ヒ素	13,600	14,000
178	1-6771-22	メルコquant分析試験紙 塩素(低濃度)	4,300	4,400
178	1-6771-23	メルコquant分析試験紙 塩素(高濃度)	4,300	4,400
178	1-6771-07	メルコquant分析試験紙 クロム酸	5,500	5,700
178	1-6771-08	メルコquant分析試験紙 コバルト	5,500	5,700
178	1-6771-09	メルコquant分析試験紙 銅	4,200	4,300
178	1-6771-10	メルコquant分析試験紙 シアン化物	9,800	10,100
178	1-6771-11	メルコquant分析試験紙 鉄	3,700	3,800
178	1-6771-12	メルコquant分析試験紙 鉛	8,000	8,200
178	1-6771-13	メルコquant分析試験紙 マンガン	10,400	10,700
178	1-6771-14	メルコquant分析試験紙 モリブデン	9,500	9,800
178	1-6771-15	メルコquant分析試験紙 ニッケル	4,000	4,100

■ サニーフーズ食品検査・衛生管理用品カタログ2013

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
178	1-6771-16	メルコquant分析試験紙 リン酸	7,100	7,300
178	1-6771-18	メルコquant分析試験紙 硫酸	4,300	4,400
178	1-6771-19	メルコquant分析試験紙 スズ	8,100	8,300
178	1-6771-20	メルコquant分析試験紙 総硬度	4,200	4,300
178	1-6771-24	分析用試験紙 過酸化水素	3,800	3,900
178	1-6771-25	分析用試験紙 硝酸	3,900	4,000
178	1-6771-26	分析用試験紙 亜硝酸	3,700	3,900
181	2-5855-01	リフレクトquant 16892-1M	13,700	14,300
181	2-5855-02	リフレクトquant 16899-1M	13,700	14,300
181	2-5855-03	リフレクトquant 16977-1M	13,700	14,100
181	2-5855-04	リフレクトquant 16981-1M	6,100	6,300
181	2-5855-05	リフレクトquant 16730-1M	4,300	4,400
181	2-5855-06	リフレクトquant 16993-1M	14,700	15,200
181	2-5855-07	リフレクトquant 16896-1M	12,600	13,000
181	2-5855-10	リフレクトquant 16989-1M	11,900	13,000
181	2-5855-11	リフレクトquant 16732-1M	8,500	8,900
181	2-5855-12	リフレクトquant 16975-1M	6,100	6,300
181	2-5855-13	リフレクトquant 16976-1M	6,100	6,300
181	2-5855-14	リフレクトquant 16974-1M	6,100	6,300
181	2-5855-15	リフレクトquant 16731-1M	6,500	6,700
181	2-5855-16	リフレクトquant 16894-1M	7,600	7,800
181	2-5855-17	リフレクトquant 16996-1M	6,100	6,300
181	2-5855-20	リフレクトquant 16978-1M	10,300	10,600
181	2-5855-21	リフレクトquant 16987-1M	6,100	6,300
181	2-5855-23	リフレクトquant 16720-1M	7,700	7,900
181	2-5855-24	リフレクトquant 16982-1M	6,100	6,300
181	2-5855-25	リフレクトquant 16983-1M	6,300	6,500
181	2-5855-30	リフレクトquant 16995-1M	6,100	6,300
181	2-5855-31	リフレクトquant 16971-1M	6,100	6,300
181	2-5855-32	リフレクトquant 16973-1M	6,100	6,300
181	2-5855-35	リフレクトquant 16136-1M	27,400	28,400
181	2-5855-37	リフレクトquant 16124-1M	6,200	6,500
181	2-5855-38	リフレクトquant 16125-1M	7,700	7,900
181	2-5855-40	リフレクトquant 16127-1M	15,800	16,300
181	2-5855-41	リフレクトquant 16128-1M	15,800	16,300
181	2-5855-44	リフレクトquant 16992-1M	11,400	11,700
181	1-8523-01	RQフレックス 16970-1M	98,000	102,500
181	1-8523-02	RQフレックス 16998-1M	56,400	58,100
181	1-8523-03	RQフレックス 16954-1M	5,900	6,200
181	1-8523-04	RQフレックス 16953-1M	5,900	6,200
183	2-5975-01	ラピッドDPD試薬 25g	4,200	4,500
185	2-7096-01	残留塩素計 EW-520	40,000	48,000
185	2-6234-21	残留塩素計 EW-521 本体	60,000	72,000
185	2-6234-31	残留塩素計 交換センサー-EW-521CS	16,000	22,000
185	2-6234-32	残留塩素計 交換センサー-EW-521PS	12,000	20,000
194	2-3853-01	ヒスタミン定性検査キット9501	46,000	51,000
195	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,500	8,330
197	2-3757-01	タンパク質分析キット DDSケルダール	459,000	463,000
211	2-8896-01	硬度測定器 レオテスター FGRT-1	150,000	180,000
211	2-8896-02	硬度測定器 レオテスター FGRT-2	150,000	180,000
211	2-8896-03	硬度測定器 レオテスター FGRT-5	150,000	180,000
211	2-8896-04	硬度測定器 レオテスター FGRT-10	150,000	180,000
214	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	260,000	265,000
220	2-4201-01	標準光源 ブースSPQS65AADEN7	768,000	1,080,000
230	1-6355-03	デジタルトルクメーター TNP-O.5	171,000	206,000
230	1-6355-04	デジタルトルクメーター TNP-5	171,000	206,000
230	1-6355-05	デジタルトルクメーター TNP-10	171,000	206,000
238	2-3647-27	試薬 n-ペブタン	1,800	2,000
238	2-3647-29	試薬 塩化第二鉄 無水	1,400	2,300
238	2-3647-37	試薬 メチレンブルー・3水和物	3,000	4,500
238	2-3647-41	試薬 過塩素酸(70%)	3,400	3,500
238	2-3647-44	試薬 塩化カリウム	1,200	1,300
238	2-3647-59	試薬 炭酸ナトリウム・10水和物	1,200	2,200
238	2-3647-74	試薬 インドール試薬	3,900	5,600
238	2-3127-04	試薬130-02735	2,300	2,350
238	2-3127-12	試薬190-02475	2,400	2,450
238	2-3127-14	試薬200-01605	2,100	2,150
238	2-3127-15	試薬240-00045	2,300	2,350
238	2-3127-23	試薬160-01695	1,500	1,600
238	2-3127-24	試薬160-05015	1,200	1,300
240	2-7066-01	ジャケット FX70740S男女兼用 S	2,700	3,300
240	2-7066-02	ジャケット FX70740R男女兼用 M	2,700	3,300
240	2-7066-03	ジャケット FX70740R男女兼用 L	2,700	3,300
240	2-7066-04	ジャケットFX70740S男女兼用 LL	2,700	3,300
240	2-7066-05	ジャケットFX70740S男女兼用 XL	2,700	3,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
240	2-7066-06	ジャケットFX70740S男女兼用 4L	2,700	3,300
240	2-7066-07	ジャケットFX70740R男女兼用 5L	2,700	3,300
240	2-7067-01	パンツ FX70746S 男性用 S	2,700	3,200
240	2-7067-02	パンツ FX70746S 男性用 M	2,700	3,200
240	2-7067-03	パンツ FX70746S 男性用 L	2,700	3,200
240	2-7067-04	パンツ FX70746S 男性用 LL	2,700	3,200
240	2-7067-05	パンツ FX70746S 男性用 XL	2,700	3,200
240	2-7067-06	パンツ FX70746S 男性用 4L	2,700	3,200
240	2-7067-07	パンツ FX70746S 男性用 5L	2,700	3,200
240	2-7068-01	パンツ FX70748S 女性用 S	2,700	3,200
240	2-7068-02	パンツ FX70748S 女性用 M	2,700	3,200
240	2-7068-03	パンツ FX70748S 女性用 L	2,700	3,200
240	2-7068-04	パンツ FX70748S 女性用 LL	2,700	3,200
240	2-7068-05	パンツ FX70748S 女性用 XL	2,700	3,200
240	2-7068-06	パンツ FX70748S 女性用 4L	2,700	3,200
240	2-7068-07	パンツ FX70748S 女性用 5L	2,700	3,200
240	2-6225-03	フルフードキャップFX75210ホワイト	2,200	2,400
240	2-8669-01	ジャケットFX70961 S ホワイト	3,800	4,400
240	2-8669-02	ジャケットFX70961R Mホワイト	3,800	4,400
240	2-8669-03	ジャケットFX70961R L ホワイト	3,800	4,400
240	2-8669-04	ジャケットFX70961 LL ホワイト	3,800	4,400
240	2-8669-05	ジャケットFX70961R XLホワイト	3,800	4,400
240	2-8739-01	ジャケットFX70961 S サックス	3,800	4,400
240	2-8739-02	ジャケットFX70961 M サックス	3,800	4,400
240	2-8739-03	ジャケットFX70961 L サックス	3,800	4,400
240	2-8739-04	ジャケットFX70961 LL サックス	3,800	4,400
240	2-8739-05	ジャケットFX70961 XL サックス	3,800	4,400
240	2-8670-01	ジャケットFX70971 S ホワイト	3,800	4,400
240	2-8670-02	ジャケットFX70971 M ホワイト	3,800	4,400
240	2-8670-03	ジャケットFX70971 L ホワイト	3,800	4,400
240	2-8670-04	ジャケットFX70971 LL ホワイト	3,800	4,400
240	2-8670-05	ジャケットFX70971R XLホワイト	3,800	4,400
240	2-8740-01	ジャケットFX70971 S サックス	3,800	4,400
240	2-8740-02	ジャケットFX70971 M サックス	3,800	4,400
240	2-8740-03	ジャケットFX70971 L サックス	3,800	4,400
240	2-8740-04	ジャケットFX70971R LLサックス	3,800	4,400
240	2-8740-05	ジャケットFX70971 XL サックス	3,800	4,400
240	2-8743-01	男性パンツA FX70966 Sホワイト	3,600	4,200
240	2-8743-02	男性パンツA FX70966 Mホワイト	3,600	4,200
240	2-8743-03	男性パンツA FX70966 Lホワイト	3,600	4,200
240	2-8743-04	男性パンツA FX70966ホワイトLL	3,600	4,200
240	2-8743-05	男性パンツA FX70966ホワイトXL	3,600	4,200
240	2-8744-01	男性パンツA FX70966 Sサックス	3,600	4,200
240	2-8744-02	男性パンツA FX70966 Mサックス	3,600	4,200
240	2-8744-03	男性パンツA FX70966 Lサックス	3,600	4,200
240	2-8744-04	男性パンツA FX70966サックスLL	3,600	4,200
240	2-8744-05	男性パンツA FX70966サックスXL	3,600	4,200
240	2-8747-01	女性パンツA FX70968 Sホワイト	3,600	4,200
240	2-8747-02	女性パンツA FX70968 Mホワイト	3,600	4,200
240	2-8747-03	女性パンツA FX70968 Lホワイト	3,600	4,200
240	2-8747-04	女性パンツA FX70968 白 LL	3,600	4,200
240	2-8747-05	女性パンツA FX70968 白 XL	3,600	4,200
240	2-8748-01	女性パンツA FX70968 Sサックス	3,600	4,200
240	2-8748-02	女性パンツA FX70968 Mサックス	3,600	4,200
240	2-8748-03	女性パンツA FX70968 Lサックス	3,600	4,200
240	2-8748-04	女性パンツA FX70968サックスLL	3,600	4,200
240	2-8748-05	女性パンツA FX70968サックスXL	3,600	4,200
240	2-8751-01	男性パンツA FX70976 Sホワイト	3,600	4,200
240	2-8751-02	男性パンツA FX70976 Mホワイト	3,600	4,200
240	2-8751-03	男性パンツA FX70976 Lホワイト	3,600	4,200
240	2-8751-04	男性パンツA FX70976 白 LL	3,600	4,200
240	2-8751-05	男性パンツA FX70976 白 XL	3,600	4,200
240	2-8752-01	男性パンツA FX70976 Sサックス	3,600	4,200
240	2-8752-02	男性パンツA FX70976 Mサックス	3,600	4,200
240	2-8752-03	男性パンツA FX70976 Lサックス	3,600	4,200
240	2-8752-04	男性パンツA FX70976サックスLL	3,600	4,200
240	2-8752-05	男性パンツA FX70976サックスXL	3,600	4,200
240	2-8755-01	女性パンツA FX70978 Sホワイト	3,600	4,200
240	2-8755-02	女性パンツA FX70978 Mホワイト	3,600	4,200
240	2-8755-03	女性パンツA FX70978 Lホワイト	3,600	4,200
240	2-8755-04	女性パンツA FX70978ホワイトLL	3,600	4,200
240	2-8755-05	女性パンツA FX70978ホワイトXL	3,600	4,200
240	2-8756-01	女性パンツA FX70978 Sサックス	3,600	4,200
240	2-8756-02	女性パンツA FX70978 Mサックス	3,600	4,200
240	2-8756-03	女性パンツA FX70978 Lサックス	3,600	4,200

■サニーフーズ食品検査・衛生管理用品カタログ2013

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
240	2-8756-04	女性パンツA FX70978サックスLL	3,600	4,200
240	2-8756-05	女性パンツA FX70978サックスXL	3,600	4,200
240	2-8745-01	男性パンツA FX70966JホワイトS	3,800	4,200
240	2-8745-02	男性パンツA FX70966JホワイトM	3,800	4,200
240	2-8745-03	男性パンツA FX70966JホワイトL	3,800	4,200
240	2-8745-04	男性パンツA FX70966J XL 白	3,800	4,200
240	2-8745-05	男性パンツA FX70966J XL 白	3,800	4,200
240	2-8746-01	男性パンツA FX70966JサックスS	3,800	4,200
240	2-8746-02	男性パンツA FX70966JサックスM	3,800	4,200
240	2-8746-03	男性パンツA FX70966JサックスL	3,800	4,200
240	2-8746-04	男性パンツA FX70966J 青 LL	3,800	4,200
240	2-8746-05	男性パンツA FX70966J 青 XL	3,800	4,200
240	2-8749-01	女性パンツA FX70968JホワイトS	3,800	4,200
240	2-8749-02	女性パンツA FX70968JホワイトM	3,800	4,200
240	2-8749-03	女性パンツA FX70968JホワイトL	3,800	4,200
240	2-8749-04	女性パンツA FX70968J LL 白	3,800	4,200
240	2-8749-05	女性パンツA FX70968J XL 白	3,800	4,200
240	2-8750-01	女性パンツA FX70968JサックスS	3,800	4,200
240	2-8750-02	女性パンツA FX70968JサックスM	3,800	4,200
240	2-8750-03	女性パンツA FX70968JサックスL	3,800	4,200
240	2-8750-04	女性パンツA FX70968J LL 青	3,800	4,200
240	2-8750-05	女性パンツA FX70968J XL 青	3,800	4,200
240	2-8753-01	男性パンツA FX70976JホワイトS	3,800	4,200
240	2-8753-02	男性パンツA FX70976JホワイトM	3,800	4,200
240	2-8753-03	男性パンツA FX70976J ホワイトL	3,800	4,200
240	2-8753-04	男性パンツA FX70976J LL 白	3,800	4,200
240	2-8753-05	男性パンツA FX70976J XL 白	3,800	4,200
240	2-8754-01	男性パンツA FX70976JサックスS	3,800	4,200
240	2-8754-02	男性パンツA FX70976JサックスM	3,800	4,200
240	2-8754-03	男性パンツA FX70976JサックスL	3,800	4,200
240	2-8754-04	男性パンツA FX70976J LL 青	3,800	4,200
240	2-8754-05	男性パンツA FX70976J XL 青	3,800	4,200
240	2-8757-01	女性パンツA FX70978JホワイトS	3,800	4,200
240	2-8757-02	女性パンツA FX70978J ホワイトM	3,800	4,200
240	2-8757-03	女性パンツA FX70978J ホワイトL	3,800	4,200
240	2-8757-04	女性パンツA FX70978J LL 白	3,800	4,200
240	2-8757-05	女性パンツA FX70978J XL 白	3,800	4,200
240	2-8758-01	女性パンツA FX70978JサックスS	3,800	4,200
240	2-8758-02	女性パンツA FX70978JサックスM	3,800	4,200
240	2-8758-03	女性パンツA FX70978JサックスL	3,800	4,200
240	2-8758-04	女性パンツA FX70978J LL 青	3,800	4,200
240	2-8758-05	女性パンツA FX70978J XL 青	3,800	4,200
241	2-8960-01	食品用ユニフォーム半袖 441-30 S	3,500	3,800
241	2-8960-02	食品用ユニフォーム半袖 441-30 M	3,500	3,800
241	2-8960-03	食品用ユニフォーム半袖 441-30 L	3,500	3,800
241	2-8960-04	食品用ユニフォーム半袖441-30 LL	3,500	3,800
241	2-8960-05	食品用ユニフォーム半袖441-30 3L	3,500	3,800
241	2-8960-06	食品用ユニフォーム半袖441-30 4L	3,500	3,800
241	2-9021-02	食品用ユニフォーム半袖 446-30 M	3,500	3,800
241	2-9021-03	食品用ユニフォーム半袖 446-30 L	3,500	3,800
241	2-9021-04	食品用ユニフォーム半袖446-30 LL	3,500	3,800
241	2-9021-05	食品用ユニフォーム半袖446-30 3L	3,500	3,800
241	2-9021-06	食品用ユニフォーム半袖446-30 4L	3,500	3,800
242	2-6264-01	ディスボウエアースセット ST-100 M	550	650
242	2-6264-02	ディスボウエアースセット ST-101 L	550	650
242	2-6264-03	ディスボウエアースセット ST-102 LL	550	650
242	2-6264-04	ディスボウエアースセット ST-103 3L	600	700
242	2-6265-01	ディスボウエアースセット ST-200 M	690	790
242	2-6265-02	ディスボウエアースセット ST-201 L	690	790
242	2-6265-03	ディスボウエアースセットST-202 LL	690	790
242	2-6266-01	ディスボウエアースセット ST-300 M	750	850
242	2-6266-02	ディスボウエアースセット ST-301 L	750	850
242	2-6266-03	ディスボウエアースセット ST-302 LL	750	850
246	2-6225-01	フルフードキャップFX75210 ブルー	2,200	2,400
246	2-6225-02	フルフードキャップFX75210イエロー	2,200	2,400
246	2-6225-03	フルフードキャップFX75210ホワイト	2,200	2,400
246	2-6225-04	フルフードキャップFX75210ピンク	2,200	2,400
246	2-6225-05	フルフードキャップFX75210グリーン	2,200	2,400
246	2-5778-09	フルフードキャップ FX70150	3,500	3,700
246	2-5778-10	フルフードキャップ FX70151	2,600	2,750
248	2-3685-01	八角帽子 9-1065	1,500	1,600
250	2-2204-01	ハサップキャップインナー-KB411Q6S	880	960
250	2-2204-02	ハサップキャップインナー-KB411Q6M	880	960
250	2-2204-03	ハサップキャップインナー-KB411Q6L	880	960
250	2-2206-01	ハサップキャップインナーKB411Q6BS	910	1,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
250	2-2206-02	ハサップキャップインナーKB411Q6BM	910	1,000
250	2-2206-03	ハサップキャップインナーKB411Q6BL	910	1,000
250	2-2176-01	ヘアネットG-5064 M	1,600	1,900
250	2-2176-02	ヘアネットG-5064 L	1,600	1,900
260	6-8620-01	熱水安全手袋 フリーサイズ	7,600	8,150
261	6-8253-01	耐熱プロテクター ハンドプロテクター	10,600	11,500
261	6-8253-02	耐熱プロテクター アームプロテクター	6,200	6,850
265	2-7296-01	耐油長靴 JW707 白 22.5	2,980	3,300
265	2-7296-02	耐油長靴 JW707 白 23.0	2,980	3,300
265	2-7296-03	耐油長靴 JW707 白 23.5	2,980	3,300
265	2-7296-04	耐油長靴 JW707 白 24.0	2,980	3,300
265	2-7296-05	耐油長靴 JW707 白 24.5	2,980	3,300
265	2-7296-06	耐油長靴 JW707 白 25.0	2,980	3,300
265	2-7296-07	耐油長靴 JW707 白 25.5	2,980	3,300
265	2-7296-08	耐油長靴 JW707 白 26.0	2,980	3,300
265	2-7296-09	耐油長靴 JW707 白 26.5	2,980	3,300
265	2-7296-10	耐油長靴 JW707 白 27.0	2,980	3,300
265	2-7296-11	耐油長靴 JW707 白 28.0	2,980	3,300
267	2-2198-01	クロックス10075-001 22cm	4,700	4,980
267	2-2198-02	クロックス10075-001 23cm	4,700	4,980
267	2-2198-03	クロックス10075-001 24cm	4,700	4,980
267	2-2198-04	クロックス10075-001 25cm	4,700	4,980
267	2-2198-05	クロックス10075-001 26cm	4,700	4,980
267	2-2198-06	クロックス10075-001 27cm	4,700	4,980
267	2-2198-07	クロックス10075-001 28cm	4,700	4,980
267	2-2198-08	クロックス10075-001 29cm	4,700	4,980
267	2-2198-09	クロックス10075-001 30cm	4,700	4,980
267	2-2199-01	クロックス10075-100 22cm	4,700	4,980
267	2-2199-02	クロックス10075-100 23cm	4,700	4,980
267	2-2199-03	クロックス10075-100 24cm	4,700	4,980
267	2-2199-04	クロックス10075-100 25cm	4,700	4,980
267	2-2199-05	クロックス10075-100 26cm	4,700	4,980
267	2-2199-06	クロックス10075-100 27cm	4,700	4,980
267	2-2199-07	クロックス10075-100 28cm	4,700	4,980
267	2-2199-08	クロックス10075-100 29cm	4,700	4,980
267	2-2199-09	クロックス10075-100 30cm	4,700	4,980
269	2-7419-01	抗菌短靴ラック3列7段 21人用ピンク	59,700	66,700
269	2-7419-02	抗菌短靴ラック3列7段 21人用ブルー	59,700	66,700
269	2-7419-03	抗菌短靴ラック3列7段 21人用イエロー	59,700	66,700
269	2-7419-04	抗菌短靴ラック4列7段 28人用ピンク	65,680	73,300
269	2-7419-05	抗菌短靴ラック4列7段 28人用ブルー	65,680	73,300
269	2-7419-06	抗菌短靴ラック4列7段 28人用イエロー	65,680	73,300
269	2-7340-01	抗菌長靴ラック3列4段 ピンク12人用	38,300	43,300
269	2-7340-02	抗菌長靴ラック3列4段 ブルー12人用	38,300	43,300
269	2-7340-03	抗菌長靴ラック3列4段 イエロー12人用	38,300	43,300
269	2-7340-04	抗菌長靴ラック3列5段 ピンク15人用	45,600	51,700
269	2-7340-05	抗菌長靴ラック3列5段 ブルー15人用	45,600	51,700
269	2-7340-06	抗菌長靴ラック3列5段 イエロー15人用	45,600	51,700
269	2-7340-07	抗菌長靴ラック4列4段 ピンク16人用	42,700	48,300
269	2-7340-08	抗菌長靴ラック4列4段 ブルー16人用	42,700	48,300
269	2-7340-09	抗菌長靴ラック4列4段 イエロー16人用	42,700	48,300
269	2-7340-10	抗菌長靴ラック4列5段 ピンク20人用	51,500	58,300
269	2-7340-11	抗菌長靴ラック4列5段 ブルー20人用	51,500	58,300
269	2-7340-12	抗菌長靴ラック4列5段 イエロー20人用	51,500	58,300
269	2-7336-01	抗菌長靴ラック傾斜3×4 ピンク12人用	60,800	70,800
269	2-7336-02	抗菌長靴ラック傾斜3×4 ブルー12人用	60,800	70,800
269	2-7336-03	抗菌長靴ラック傾斜3×4イエロー12人用	60,800	70,800
269	2-7336-04	抗菌長靴ラック傾斜3×5 ピンク15人用	70,000	81,700
269	2-7336-05	抗菌長靴ラック傾斜3×5 ブルー15人用	70,000	81,700
269	2-7336-06	抗菌長靴ラック傾斜3×5イエロー15人用	70,000	81,700
269	2-7336-07	抗菌長靴ラック傾斜4×4 ピンク16人用	70,000	81,700
269	2-7336-08	抗菌長靴ラック傾斜4×4 ブルー16人用	70,000	81,700
269	2-7336-09	抗菌長靴ラック傾斜4×4イエロー16人用	70,000	81,700
269	2-7336-10	抗菌長靴ラック傾斜4×5 ピンク20人用	81,500	95,000
269	2-7336-11	抗菌長靴ラック傾斜4×5 ブルー20人用	81,500	95,000
269	2-7336-12	抗菌長靴ラック傾斜4×5イエロー20人用	81,500	95,000
270	2-7394-01	長靴殺菌庫 TD-M2 脚付タイプ	150,000	162,000
270	2-7394-02	長靴殺菌庫 TD-M2 脚無タイプ	145,000	169,000
276	2-6312-01	ステンレス製鏡 LKSF-3545K	27,000	31,800
276	2-6312-02	ステンレス製鏡 LKSF-4560K	32,000	37,700
276	2-6312-03	ステンレス製鏡 LKSF-4590K	41,900	49,300
278	2-3998-04	エアーカーテンCGR-1500	82,400	86,800
278	2-3998-11	エアーカーテン磁石式リミットスイッチ	2,200	3,500
278	2-3998-12	エアーカーテンローラー式リミットスイッチ	4,500	5,000
281	2-3844-01	金属探知器BHGDN	18,500	20,000

■サニーフーズ食品検査・衛生管理用品カタログ2013

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
283	2-4227-01	スクレイパーMP-SS-H-BK 黒	5,200	4,000
283	2-4227-02	スクレイパーMP-LS-H-BK 黒	5,500	4,050
283	2-4227-03	スクレイパーMP-LS-R-BK 黒	4,700	4,050
283	2-4227-04	スクレイパーMP-LL-H-BK 黒	6,400	4,580
283	2-4227-05	スクレイパーMP-LL-R-BK 黒	6,400	4,580
283	2-4228-01	スクレイパーMP-SS-H-BL 青	6,400	5,050
283	2-4228-02	スクレイパーMP-LS-H-BL 青	6,800	4,980
283	2-4228-03	スクレイパーMP-LS-R-BL 青	5,600	4,980
283	2-4228-04	スクレイパーMP-LL-H-BL 青	7,600	5,880
283	2-4228-05	スクレイパーMP-LL-R-BL 青	7,600	5,880
285	2-8403-01	ステンレスクリップボード 230×330	4,000	4,800
290	2-7125-01	捕虫器 F-20BG	30,800	31,800
290	2-7125-02	捕虫器 G-201	28,000	29,800
290	2-7125-03	捕虫器 H-203	32,800	33,800
311	2-8798-21	除菌剤 4L	5,200	5,800
311	2-8798-22	除菌剤 18L	13,500	14,800
311	2-8798-11	除菌剤 空スプレーボトル	500	620
315	6-6039-02	ハンドスプレーヤー IK-6	18,000	21,000
315	6-6039-03	ハンドスプレーヤー IK-9	19,000	22,000
318	6-9659-01	ブラシ(バイキング)40521 白	1,900	1,800
318	6-9659-02	ブラシ(バイキング)40521 赤	1,900	1,800
318	6-9659-03	ブラシ(バイキング)40521 黄	1,900	1,800
318	6-9658-02	ブラシ(ヘラクレス)40541 赤	2,400	1,800
318	6-9658-03	ブラシ(ヘラクレス)40541 黄	2,400	1,800
329	2-3538-01	粘着クリーナー CNC-20M	300	320
329	2-3538-02	粘着クリーナー CNC-30R	500	550
329	2-3538-11	粘着クリーナー CNC-M2P	250	280
330	2-6322-01	フリードライヤー CL3680400	1,150	1,310
330	2-6322-02	フリードライヤー CL3682400	600	660
331	2-7257-12	FXモップ CL374-713-0	3,600	5,000
331	2-7257-13	FXモップCL363-1240エコラゲ	2,500	3,500
331	2-3459-01	回転モップ KMO-450	5,000	5,500
331	2-3459-11	回転モップ KMO-K2P	1,200	1,350
337	6-7123-01	ポーターカー ラジアン150	6,300	7,560
337	6-7123-02	ポーターカー ラジアン300	12,600	15,120
337	2-3934-01	軽量樹脂製運搬車MPK-720-W	12,700	13,500
337	2-3934-02	軽量樹脂製運搬車MPK-720-BK	12,700	13,500
337	2-3955-01	軽量樹脂製運搬車MPK-720-W-SS	20,100	21,000
337	2-3955-02	軽量樹脂製運搬車MPK-720-BK-SS	20,100	21,000
339	1-3221-01	ハンドリフターATH-120	28,000	31,000
343	5-068-21	ハイバック S-9 130ml	130	150
343	5-068-29	ハイバック S-11	160	190
343	5-068-30	ハイバック S-15	190	220
343	5-068-31	ハイバック S-20	270	310
343	5-068-22	ハイバック S-21 430ml	280	320
343	5-068-23	ハイバック S-23 1220ml	350	400
343	5-068-24	ハイバック S-25 1470ml	380	450
343	5-068-11	ハイバック S-27 2000mL	700	780
343	5-068-32	ハイバック S-28	820	890
343	5-068-25	ハイバック S-31 2440ml	610	720
343	5-068-26	ハイバック S-32 3700ml	880	1,020
343	5-068-27	ハイバック S-33 6600ml	1,280	1,360
343	5-068-05	ハイバック S-35 2900mL	790	900
343	5-068-33	ハイバック S-36	570	620
343	5-068-34	ハイバック S-37	280	340
343	5-068-06	ハイバック S-38 1680mL	390	440
343	5-068-12	ハイバック S-39 16000mL	3,140	3,200
343	5-068-28	ハイバック S-62 1700ml	510	520
343	5-068-13	ハイバック S-132 1800mL	770	830
343	5-068-14	ハイバック S-133 3100mL	1,120	1,170
343	5-068-15	ハイバック S-134 4100mL	1,240	1,380
343	5-068-16	ハイバック S-222 780mL	520	560
343	5-068-17	ハイバック S-230 1550mL	990	1,100
348	1-4527-01	ステンレスポット 10cm 0.7L	1,500	1,800
348	1-4527-02	ステンレスポット 12cm 1.4L	1,800	2,200
348	1-4527-03	ステンレスポット 14cm 2.1L	2,300	2,800
348	1-4527-04	ステンレスポット 16cm 3.3L	2,800	3,600
348	1-4527-05	ステンレスポット 18cm 4.5L	3,600	4,500
348	1-4527-06	ステンレスポット 20cm 6.2L	4,400	4,950
348	1-4527-07	ステンレスポット 22cm 8.3L	5,200	6,500
348	1-4527-08	ステンレスポット 24cm 11L	6,600	7,700
348	1-4527-09	ステンレスポット 26cm 13L	8,200	10,000
349	2-6146-01	トヨフーズホース TFB-6	630	690
349	2-6146-02	トヨフーズホース TFB-8	880	970
349	2-6146-03	トヨフーズホース TFB-9	1,100	1,220

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
349	2-6146-04	トヨフーズホース TFB-10	1,150	1,270
349	2-6146-05	トヨフーズホース TFB-12	1,300	1,450
349	2-6146-06	トヨフーズホース TFB-15	1,900	2,100
349	2-6146-07	トヨフーズホース TFB-19	2,200	2,450
349	2-6146-08	トヨフーズホース TFB-25	3,400	3,700
351	2-7308-01	ペダル式密閉ゴミ箱 ムッシュ	8,800	12,000
357	1-5584-03	PTFE配合多目的グリース 00580	2,800	2,700
360	8-1541-01	封印シール KE-20NA レッド	3,100	3,500

価格改定表

BioLab2014 ライフサイエンス研究用カタログ

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
6	2-1919-04	セルストレーナー352235	64,900	68,200
7	2-2112-12	Moxiカセット Sタイプ 25枚入	10,000	16,000
9	2-1688-01	バイオロジカルインキュベーターIMC18	87,550	89,000
9	2-1697-01	インキュベーターIG560	130,000	132,000
9	2-1697-02	インキュベーターIGS100	134,000	136,000
9	2-1697-03	インキュベーターIGS180	196,000	198,000
12	2-1498-01	培養シェーカーSHKE4450JPN	430,000	440,000
12	2-1498-02	培養シェーカーSHKE4000-7JPN	1,030,000	1,050,000
12	2-1498-11	4450用プラットホーム 30100	30,900	31,000
12	2-1498-12	4000用プラットホーム30110DBQ	45,000	46,000
12	2-1498-13	三角フラスコクランプ 30153	5,000	5,200
12	2-1498-14	三角フラスコクランプ 30154BI	6,000	6,200
12	2-1498-15	三角フラスコクランプ 30156BI	7,000	7,200
12	2-1498-16	三角フラスコクランプ 30157BI	9,000	9,300
12	2-1498-17	試験管用ラック 30183	50,000	52,000
12	2-1498-18	試験管用ラック 30187	49,000	50,500
15	2-3611-01	コロニーカウンター Scan300	902,000	798,000
15	1-1033-01	コロニーカウンター Scan500	1,680,000	1,400,000
15	1-1033-02	コロニーカウンター Scan1200	2,650,000	2,200,000
17	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,230,000	1,250,000
17	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,440,000	1,450,000
19	2-6628-01	DNAワークブース NSV-4	220,000	260,000
22	1-2424-11	ディッシュP35G-2-14C-GRID	40,000	44,500
22	1-2424-01	ディッシュP35G-0-10-C	29,500	31,000
22	1-2424-02	ディッシュP-35G-0-14-C	29,500	31,000
22	1-2424-03	ディッシュP35G-1.0-14-C	29,500	31,000
22	1-2424-04	ディッシュP35G-1.5-10-C	29,500	31,000
22	1-2424-05	ディッシュP35G-1.5-14-C	29,500	31,000
22	1-2424-06	ディッシュP35G-1.5-20-C	39,500	41,500
22	1-2424-07	ディッシュP35G-0-10-C	39,500	41,500
22	1-2424-08	ディッシュP35GC-0-14-C	39,500	41,500
22	1-2424-09	ディッシュP35GCol-0-10-C	39,500	41,500
22	1-2424-10	ディッシュP35GCol-0-14-C	39,500	41,500
24	2-2526-01	嫌気培養バックC mini	8,400	8,600
24	2-2526-02	嫌気培養バックA mini	9,800	10,300
24	2-2526-03	嫌気培養バックP	5,000	5,300
24	2-2526-11	嫌気培養バックAネロクリップ	8,300	50,100
24	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	4,800	5,100
24	2-2261-01	嫌気培養ジャーシステム嫌気ジャー	18,100	18,600
24	2-2261-02	嫌気培養ジャーシステム用シャーレラック	6,400	6,600
24	2-2261-11	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤A	4,800	5,000
24	2-2261-12	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤C	9,200	9,700
24	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	4,800	5,100
25	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,300	5,600
25	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	6,400	8,000
25	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,400	6,700
25	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,400	6,700
25	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,400	6,700
25	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,400	6,700
25	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,400	6,700
25	2-2173-02	環境測定培地SCD LT ICR90	5,300	5,500
25	2-2173-03	環境測定培地SCD LTHthICR90	5,300	5,500
25	2-2173-05	環境測定培地セファーゼ含有SCD LT	20,500	20,700
25	2-2173-06	環境測定培地ペナーゼ含有SCDLTHth	9,500	9,700
26	2-5464-05	マルチディッシュ 150687 75入	40,125	40,050
26	2-2065-01	マルチプルウェルプレート 3516	22,400	23,600
26	2-2065-02	マルチプルウェルプレート 3513	24,500	25,800
26	2-2065-03	マルチプルウェルプレート 3526	29,800	31,300
26	2-2065-07	マルチプルウェルプレート 3524	59,700	62,700
26	2-2065-04	マルチプルウェルプレート 3548	56,500	59,400
26	2-2065-05	マルチプルウェルプレート 3596	24,200	25,500
26	2-2065-06	マルチプルウェルプレート 3595	24,700	26,000
26	2-2065-08	マルチプルウェルプレート 3799	24,800	26,100
26	2-2065-09	マルチプルウェルプレート 3894	32,100	33,800
26	1-8425-01	セルカルチャープレート 353046	22,500	23,700
26	1-8425-02	セルカルチャープレート 353043	23,800	25,000
26	1-8425-03	セルカルチャープレート 353047	29,100	30,600
26	1-8425-04	セルカルチャープレート 353078	29,800	31,300
26	1-8425-05	セルカルチャープレート 353072	23,900	25,100
26	1-8425-06	セルカルチャープレート 353077	23,900	25,100
26	1-8425-07	セルカルチャープレート 353296	32,500	34,200
26	1-8425-08	セルカルチャープレート 353075	22,600	23,800
32	2-2063-01	細胞培養用フラスコ 430168	120,500	126,600
32	2-2063-02	細胞培養用フラスコ 430639	50,700	53,300
32	2-2063-03	細胞培養用フラスコ 3056	49,400	51,900
32	2-2063-06	細胞培養用フラスコ 3276	37,800	39,700
32	2-2063-08	細胞培養用フラスコ 430825	45,200	47,500
32	2-2063-11	細胞培養用フラスコ431079	45,700	48,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
32	2-2063-10	細胞培養用フラスコ 431082	24,700	26,000
32	1-8422-01	組織培養用フラスコ 353018	23,200	24,400
32	1-8422-02	組織培養用フラスコ 353014	46,200	48,600
32	1-8422-03	組織培養用フラスコ 353082	46,200	48,600
32	1-8422-05	組織培養用フラスコ 353024	38,600	40,600
32	1-8422-08	組織培養用フラスコ 353028	36,600	38,500
32	1-8423-01	組織培養用フラスコ 353107	24,800	26,100
32	1-8423-02	組織培養用フラスコ 353108	24,800	26,100
32	1-8423-03	組織培養用フラスコ 353109	24,800	26,100
32	1-8423-04	組織培養用フラスコ 353110	41,100	43,200
32	1-8423-05	組織培養用フラスコ 353136	24,600	25,900
32	1-8423-06	組織培養用フラスコ 353112	38,500	40,500
33	1-8770-01	カルチャーベセル 2600-0012	32,420	33,400
33	1-8771-01	カルチャーベセル 2605-0001	41,900	43,160
33	1-8772-01	カルチャーベセル用部品2145-0384	14,100	14,520
33	1-8772-02	カルチャーベセル用部品2167-0001	8,080	8,800
33	1-8772-03	カルチャーベセル用部品2167-0002	8,080	8,800
33	1-8772-04	カルチャーベセル用部品2168-0384	4,800	5,200
35	1-9376-03	フィルターシステム431154	15,600	16,400
35	1-9376-04	フィルターシステム431155	15,600	16,400
35	1-9376-06	フィルターシステム431153	15,500	16,300
35	1-171-02	フィルターシステム430756	16,900	17,800
35	1-171-03	フィルターシステム430767	16,900	17,800
35	1-171-04	フィルターシステム430768	16,900	17,800
35	1-171-05	フィルターシステム430771	16,900	17,800
35	1-171-06	フィルターシステム431096	16,700	17,600
35	1-173-01	フィルターシステム431475	28,400	29,900
35	1-173-02	フィルターシステム430758	28,600	30,100
35	1-173-03	フィルターシステム430769	28,600	30,100
35	1-173-04	フィルターシステム430770	28,600	30,100
35	1-173-05	フィルターシステム430773	28,600	30,100
35	1-173-06	フィルターシステム431097	28,400	29,900
35	1-178-01	フィルターシステム431474	37,100	39,000
35	1-178-02	フィルターシステム430186	36,300	38,200
35	1-178-03	フィルターシステム430517	36,300	38,200
35	1-178-04	フィルターシステム430516	36,300	38,200
35	1-178-06	フィルターシステム431098	37,100	39,000
35	2-2066-01	ストレージボトル 丸型 431175	10,100	10,610
35	2-2066-02	ストレージボトル 丸型 430281	10,600	11,130
35	2-2066-03	ストレージボトル 丸型 430282	20,200	21,300
35	2-2066-04	ストレージボトル 丸型 430518	23,700	24,900
35	2-2067-02	ストレージボトル 角型 431431	15,600	16,400
35	2-2067-03	ストレージボトル 角型 431432	21,600	22,700
38	5-5350-01	ガラスチューブ14961-25	7,720	7,880
38	5-5350-02	ガラスチューブ14961-26	8,820	8,900
38	5-5350-03	ガラスチューブ14961-27	11,600	11,700
38	5-5350-09	ガラスチューブ14961-34	39,700	40,500
38	1-8428-01	ラウンド(丸底)チューブ 352003	35,600	37,400
38	1-8428-03	ラウンド(丸底)チューブ 352008	13,000	13,700
38	1-8428-04	ラウンド(丸底)チューブ 352052	32,400	34,100
38	1-8428-05	ラウンド(丸底)チューブ 352053	40,000	42,000
38	1-8428-06	ラウンド(丸底)チューブ 352054	46,500	48,900
38	1-8428-07	ラウンド(丸底)チューブ 352058	31,300	32,900
38	1-8428-08	ラウンド(丸底)チューブ 352063	34,600	36,400
38	1-8428-09	ラウンド(丸底)チューブ 352027	85,400	89,700
38	1-8428-10	ラウンド(丸底)チューブ 352001	44,900	47,200
38	1-8428-11	ラウンド(丸底)チューブ 352006	50,300	52,900
38	1-8428-12	ラウンド(丸底)チューブ 352017	42,100	44,300
38	1-8428-13	ラウンド(丸底)チューブ 352018	46,500	48,900
38	1-8428-14	ラウンド(丸底)チューブ 352051	60,600	63,700
38	1-8428-15	ラウンド(丸底)チューブ 352057	37,300	39,200
38	1-8428-16	ラウンド(丸底)チューブ 352059	41,100	43,200
38	1-8428-17	ラウンド(丸底)チューブ 352025	90,800	95,400
38	1-8428-18	ラウンド(丸底)チューブ 352037	51,400	54,000
38	1-8428-21	ラウンド(丸底)チューブ 352032	30,300	31,900
38	1-8427-12	コニカルチューブ 352090	6,600	6,930
40	1-7912-01	RNase汚染除去剤 7002JP	4,200	4,300
40	1-7912-02	表面汚染除去剤 7000JP	3,500	3,600
40	1-7912-03	表面汚染除去剤 7010JP	2,900	3,000
47	1-2630-01	水平電気泳動槽OW-B1	91,800	93,600
47	1-2630-02	水平電気泳動槽OW-B1-BP	98,600	101,000
47	1-2630-03	水平電気泳動槽OW-B2	107,000	109,000
47	1-2630-04	水平電気泳動槽OW-B2-BP	117,000	119,000
79	2-172-01	マップ 20枚用 10入	6,300	7,300
79	2-172-02	マップ 30枚用 10入	6,750	7,900
79	2-172-03	マップ 36枚用 10入	7,450	8,650
79	2-165-01	プレパラートボックス W-100	1,300	1,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
32	2-2063-12	細胞培養用フラスコ431080	47,900	50,300
32	2-2063-09	細胞培養用フラスコ 431081	23,700	24,900
81	2-174-01	オイキッソ液 100mL	4,900	5,600
81	2-174-02	オイキッソ液 250mL	10,000	11,400
81	2-174-03	オイキッソ液 500mL	20,000	23,000
112	2-6600-01	HPLCカラム51101	66,000	70,000
112	2-6600-02	HPLCカラム51102	66,000	70,000
112	2-6600-03	HPLCカラム51103	68,000	72,000
112	2-6600-04	HPLCカラム51104	73,000	77,000
112	2-6600-05	HPLCカラム51105	84,000	88,000
112	2-6600-06	HPLCカラム51106	89,000	93,000
112	2-6602-03	HPLCカラム51114	68,000	72,000
112	2-6602-04	HPLCカラム51115	73,000	77,000
112	2-6602-05	HPLCカラム51116	84,000	88,000
112	2-6602-06	HPLCカラム51117	89,000	93,000
112	2-6603-01	HPLCカラム51141	68,000	72,000
112	2-6603-02	HPLCカラム51142	68,000	72,000
112	2-6603-03	HPLCカラム51143	70,000	74,000
112	2-6603-04	HPLCカラム51144	75,000	79,000
112	2-6603-05	HPLCカラム51145	82,000	86,000
112	2-6603-06	HPLCカラム51146	88,000	92,000
112	2-6604-03	HPLCカラム51154	70,000	74,000
112	2-6604-04	HPLCカラム51155	75,000	79,000
112	2-6604-05	HPLCカラム51156	85,000	89,000
112	2-6604-06	HPLCカラム51157	90,000	94,000
112	2-6605-01	HPLCカラム51161	68,000	72,000
112	2-6605-02	HPLCカラム51162	68,000	72,000
112	2-6605-03	HPLCカラム51163	70,000	74,000
112	2-6605-04	HPLCカラム51164	75,000	79,000
112	2-6605-05	HPLCカラム51165	82,000	86,000
112	2-6605-06	HPLCカラム51166	88,000	92,000
112	2-6606-03	HPLCカラム51174	70,000	74,000
112	2-6606-04	HPLCカラム51175	75,000	79,000
112	2-6606-05	HPLCカラム51176	85,000	89,000
112	2-6606-06	HPLCカラム51177	90,000	94,000
112	2-6611-01	HPLCカラム51121	68,000	72,000
112	2-6611-02	HPLCカラム51122	68,000	72,000
112	2-6611-03	HPLCカラム51123	70,000	74,000
112	2-6611-04	HPLCカラム51124	75,000	79,000
112	2-6611-05	HPLCカラム51125	82,000	86,000
112	2-6611-06	HPLCカラム51126	88,000	92,000
112	2-6601-01	HPLCカラム51107	66,000	70,000
112	2-6601-02	HPLCカラム51108	66,000	70,000
112	2-6601-03	HPLCカラム51109	68,000	72,000
112	2-6601-04	HPLCカラム51110	73,000	77,000
112	2-6601-05	HPLCカラム51111	84,000	88,000
112	2-6601-06	HPLCカラム51112	89,000	93,000
117	2-6459-01	SPPカラムN9308400	57,100	58,800
117	2-6459-02	SPPカラムN9308401	57,100	58,800
117	2-6459-03	SPPカラムN9308402	68,000	70,000
117	2-6459-04	SPPカラムN9308403	72,000	74,100
117	2-6459-05	SPPカラムN9308404	80,000	82,400
117	2-6459-06	SPPカラムN9308405	85,000	87,500
117	2-6460-01	SPPカラムN9308406	57,100	58,800
117	2-6460-02	SPPカラムN9308407	57,100	58,800
117	2-6460-03	SPPカラムN9308408	68,000	70,000
117	2-6460-04	SPPカラムN9308409	72,000	74,100
117	2-6460-05	SPPカラムN9308410	80,000	82,400
117	2-6460-06	SPPカラムN9308411	85,000	87,500
117	2-6461-01	SPPカラムN9308412	57,100	58,800
117	2-6461-02	SPPカラムN9308413	57,100	58,800
117	2-6461-03	SPPカラムN9308414	68,000	70,000
117	2-6461-04	SPPカラムN9308415	72,000	74,100
117	2-6461-05	SPPカラムN9308416	80,000	82,400
117	2-6461-06	SPPカラムN9308417	85,000	87,500
117	2-6471-01	SPPカラムN9308418	57,100	58,800
117	2-6471-02	SPPカラムN9308419	57,100	58,800
117	2-6471-03	SPPカラムN9308420	68,000	70,000
117	2-6471-04	SPPカラムN9308421	72,000	74,100
117	2-6471-05	SPPカラムN9308422	80,000	82,400
117	2-6471-06	SPPカラムN9308423	85,000	87,500
117	2-6472-02	SPPカラムN9308424	57,100	58,800
117	2-6472-03	SPPカラムN9308425	68,000	70,000
117	2-6472-04	SPPカラムN9308426	72,000	74,100
117	2-6472-05	SPPカラムN9308427	80,000	82,400
117	2-6472-06	SPPカラムN9308428	85,000	87,500
117	2-6473-01	SPPカラムN9308429	57,100	58,800
117	2-6473-02	SPPカラムN9308430	57,100	58,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
79	2-165-02	プレバートボックス W-50	1,200	1,400
79	2-165-03	プレバートボックス W-20	900	1,100
117	2-6473-05	SPPカラムN9308433	80,000	82,400
117	2-6473-06	SPPカラムN9308434	85,000	87,500
117	2-6485-01	SPPカラムN9308435	57,100	58,800
117	2-6485-02	SPPカラムN9308436	70,000	72,100
117	2-6485-03	SPPカラムN9308437	74,000	76,200
117	2-6485-04	SPPカラムN9308438	82,000	84,400
117	2-6485-05	SPPカラムN9308439	87,000	89,600
117	2-6486-01	SPPカラムN9308440	57,100	58,800
117	2-6486-02	SPPカラムN9308441	70,000	72,100
117	2-6486-03	SPPカラムN9308442	74,000	76,200
117	2-6486-04	SPPカラムN9308443	82,000	84,400
117	2-6486-05	SPPカラムN9308444	87,000	89,600
117	2-6487-01	SPPカラムN9308445	57,100	58,800
117	2-6487-02	SPPカラムN9308446	70,000	72,100
117	2-6487-03	SPPカラムN9308447	74,000	76,200
117	2-6487-04	SPPカラムN9308448	82,000	84,400
117	2-6487-05	SPPカラムN9308449	87,000	89,600
118	2-6484-05	SPPカラムN9308495	82,000	84,400
118	2-6484-06	SPPカラムN9308496	87,000	89,600
118	2-6462-01	SPPカラムN9308497	62,800	64,600
118	2-6462-02	SPPカラムN9308498	62,800	64,600
118	2-6462-03	SPPカラムN9308499	76,000	78,200
118	2-6462-04	SPPカラムN9308500	79,000	81,300
118	2-6462-05	SPPカラムN9308501	87,000	89,600
118	2-6462-06	SPPカラムN9308502	89,000	91,600
118	2-6463-02	SPPカラムN9308503	62,800	64,600
118	2-6463-03	SPPカラムN9308504	76,000	78,200
118	2-6463-04	SPPカラムN9308505	79,000	81,300
118	2-6463-05	SPPカラムN9308506	87,000	89,600
118	2-6463-06	SPPカラムN9308507	89,000	91,600
118	2-6464-02	SPPカラムN9308508	62,800	64,600
118	2-6464-03	SPPカラムN9308509	76,000	78,200
118	2-6464-04	SPPカラムN9308510	79,000	81,300
118	2-6464-05	SPPカラムN9308511	87,000	89,600
118	2-6464-06	SPPカラムN9308512	89,000	91,600
118	2-6474-01	SPPガードカートリッジN9308513	50,000	51,500
118	2-6474-02	SPPガードカートリッジN9308514	50,000	51,500
118	2-6474-03	SPPガードカートリッジN9308515	50,000	51,500
118	2-6475-01	SPPガードカートリッジN9308516	50,000	51,500
118	2-6475-02	SPPガードカートリッジN9308517	50,000	51,500
118	2-6475-03	SPPガードカートリッジN9308518	50,000	51,500
118	2-6476-01	SPPガードカートリッジN9308519	50,000	51,500
118	2-6476-02	SPPガードカートリッジN9308520	50,000	51,500
118	2-6476-03	SPPガードカートリッジN9308521	50,000	51,500
118	2-6477-01	SPPガードカートリッジN9308522	50,000	51,500
118	2-6477-02	SPPガードカートリッジN9308523	50,000	51,500
118	2-6477-03	SPPガードカートリッジN9308524	50,000	51,500
118	2-6478-01	SPPガードカートリッジN9308525	50,000	51,500
118	2-6478-02	SPPガードカートリッジN9308526	50,000	51,500
118	2-6478-03	SPPガードカートリッジN9308527	50,000	51,500
118	2-6479-01	SPPガードカートリッジN9308528	50,000	51,500
118	2-6479-02	SPPガードカートリッジN9308529	50,000	51,500
118	2-6479-03	SPPガードカートリッジN9308530	50,000	51,500
118	2-6480-01	SPPガードカートリッジN9308531	50,000	51,500
118	2-6480-02	SPPガードカートリッジN9308532	50,000	51,500
118	2-6480-03	SPPガードカートリッジN9308533	50,000	51,500
118	2-6481-01	SPPガードカートリッジN9308534	38,000	39,150
118	2-6468-01	SPPカラムN9308450	57,100	58,800
118	2-6468-02	SPPカラムN9308451	68,000	70,000
118	2-6468-03	SPPカラムN9308452	72,000	74,100
118	2-6468-04	SPPカラムN9308453	80,000	82,400
118	2-6468-05	SPPカラムN9308454	85,000	87,500
118	2-6469-01	SPPカラムN9308455	57,100	58,800
118	2-6469-02	SPPカラムN9308456	68,000	70,000
118	2-6469-03	SPPカラムN9308457	72,000	74,100
118	2-6469-04	SPPカラムN9308458	80,000	82,400
118	2-6469-05	SPPカラムN9308459	85,000	87,500
118	2-6470-01	SPPカラムN9308460	57,100	58,800
118	2-6470-02	SPPカラムN9308461	68,000	70,000
118	2-6470-03	SPPカラムN9308462	72,000	74,100
118	2-6470-04	SPPカラムN9308463	80,000	82,400
118	2-6470-05	SPPカラムN9308464	85,000	87,500
118	2-6465-01	SPPカラムN9308465	57,100	58,800
118	2-6465-02	SPPカラムN9308466	57,100	58,800
118	2-6465-03	SPPカラムN9308467	71,700	73,800
118	2-6465-04	SPPカラムN9308468	76,800	79,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
117	2-6473-03	SPPカラムN9308431	68,000	70,000
117	2-6473-04	SPPカラムN9308432	72,000	74,100
118	2-6466-02	SPPカラムN9308471	57,100	58,800
118	2-6466-03	SPPカラムN9308472	71,700	73,800
118	2-6466-04	SPPカラムN9308473	76,800	79,100
118	2-6466-05	SPPカラムN9308474	82,500	84,900
118	2-6466-06	SPPカラムN9308475	95,200	98,000
118	2-6467-02	SPPカラムN9308476	57,100	58,800
118	2-6467-03	SPPカラムN9308477	71,700	73,800
118	2-6467-04	SPPカラムN9308478	76,800	79,100
118	2-6467-05	SPPカラムN9308479	82,500	84,900
118	2-6467-06	SPPカラムN9308480	95,200	98,000
118	2-6482-01	SPPカラムN9308481	57,100	58,800
118	2-6482-02	SPPカラムN9308482	57,100	58,800
118	2-6482-03	SPPカラムN9308483	70,000	72,100
118	2-6482-04	SPPカラムN9308484	74,000	76,200
118	2-6482-05	SPPカラムN9308485	82,000	84,400
118	2-6482-06	SPPカラムN9308486	87,000	89,600
118	2-6483-02	SPPカラムN9308487	57,100	58,800
118	2-6483-03	SPPカラムN9308488	70,000	72,100
118	2-6483-04	SPPカラムN9308489	74,000	76,200
118	2-6483-05	SPPカラムN9308490	82,000	84,400
118	2-6483-06	SPPカラムN9308491	87,000	89,600
118	2-6484-02	SPPカラムN9308492	57,100	58,800
118	2-6484-03	SPPカラムN9308493	70,000	72,100
118	2-6484-04	SPPカラムN9308494	74,000	76,200
119	2-6086-01	固相抽出(SPE)カラムN9306647	15,400	15,900
119	2-6086-02	固相抽出(SPE)カラムN9306639	21,700	22,400
119	2-6086-03	固相抽出(SPE)カラムN9306637	46,600	48,000
119	2-6456-01	固相抽出(SPE)カラムN9306504	10,800	11,150
119	2-6456-02	固相抽出(SPE)カラムN9306427	12,700	13,100
119	2-6456-03	固相抽出(SPE)カラムN9306505	13,800	14,250
119	2-6456-04	固相抽出(SPE)カラムN9306506	18,000	18,550
119	2-6456-05	固相抽出(SPE)カラムN9306507	13,800	14,250
119	2-6456-06	固相抽出(SPE)カラムN9306508	18,400	19,000
119	2-6456-07	固相抽出(SPE)カラムN9306509	27,600	28,450
119	2-6456-08	固相抽出(SPE)カラムN9306418	34,100	35,150
119	2-6456-09	固相抽出(SPE)カラムN9306510	44,100	45,450
119	2-6456-10	固相抽出(SPE)カラムN9306560	29,400	30,300
119	2-6456-11	固相抽出(SPE)カラムN9306561	33,100	34,100
119	2-6456-12	固相抽出(SPE)カラムN9306562	34,700	35,750
119	2-6488-01	固相抽出(SPE)カラムN9306441	11,900	12,300
119	2-6488-02	固相抽出(SPE)カラムN9306500	15,000	15,450
119	2-6488-03	固相抽出(SPE)カラムN9306501	16,100	16,600
119	2-6488-04	固相抽出(SPE)カラムN9306403	22,200	22,900
119	2-6488-05	固相抽出(SPE)カラムN9306502	16,400	16,900
119	2-6488-06	固相抽出(SPE)カラムN9306440	22,200	22,900
119	2-6488-07	固相抽出(SPE)カラムN9306428	33,400	34,450
119	2-6488-08	固相抽出(SPE)カラムN9306635	55,300	56,900
119	2-6488-09	固相抽出(SPE)カラムN9306405	43,900	45,250
119	2-6488-10	固相抽出(SPE)カラムN9306503	57,100	58,800
119	2-6488-11	固相抽出(SPE)カラムN9306557	32,100	33,100
119	2-6488-12	固相抽出(SPE)カラムN9306558	37,300	38,450
119	2-6488-13	固相抽出(SPE)カラムN9306559	40,000	41,200
119	2-6457-01	固相抽出(SPE)カラムN9306650	12,600	13,000
119	2-6457-02	固相抽出(SPE)カラムN9306655	13,600	14,050
119	2-6457-03	固相抽出(SPE)カラムN9306656	14,100	14,550
119	2-6457-04	固相抽出(SPE)カラムN9306657	16,800	17,350
119	2-6457-05	固相抽出(SPE)カラムN9306651	12,600	13,000
119	2-6457-06	固相抽出(SPE)カラムN9306658	14,100	14,550
119	2-6457-07	固相抽出(SPE)カラムN9306659	15,700	16,200
119	2-6457-08	固相抽出(SPE)カラムN9306660	42,000	43,300
119	2-6457-09	固相抽出(SPE)カラムN9306661	30,400	31,350
119	2-6457-10	固相抽出(SPE)カラムN9306672	33,600	34,650
119	2-6457-11	固相抽出(SPE)カラムN9306662	19,900	20,500
119	2-6457-12	固相抽出(SPE)カラムN9306663	23,100	23,800
119	2-6457-13	固相抽出(SPE)カラムN9306673	42,000	43,300
119	2-6457-14	固相抽出(SPE)カラムN9306674	54,600	56,200
119	2-6457-15	固相抽出(SPE)カラムN9306664	29,900	30,800
119	2-6457-16	固相抽出(SPE)カラムN9306665	34,600	35,650
119	2-6457-17	固相抽出(SPE)カラムN9306666	38,800	40,000
119	2-6457-18	固相抽出(SPE)カラムN9306668	15,700	16,200
119	2-6457-19	固相抽出(SPE)カラムN9306669	16,800	17,350
119	2-6457-20	固相抽出(SPE)カラムN9306670	19,900	20,500
119	2-6457-21	固相抽出(SPE)カラムN9306671	28,800	29,700
119	2-6457-22	固相抽出(SPE)カラムN9306667	38,800	40,000
119	2-6457-23	固相抽出(SPE)カラムN9306698	31,500	32,450
119	2-6457-24	固相抽出(SPE)カラムN9306699	40,900	42,150

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
118	2-6465-05	SPPカラムN9308469	82,500	84,900
118	2-6465-06	SPPカラムN9308470	95,200	98,000
119	2-6458-02	固相抽出(SPE)カラムN9306675	13,600	14,050
119	2-6458-03	固相抽出(SPE)カラムN9306676	14,100	14,550
119	2-6458-04	固相抽出(SPE)カラムN9306677	16,800	17,350
119	2-6458-05	固相抽出(SPE)カラムN9306653	12,600	13,000
119	2-6458-06	固相抽出(SPE)カラムN9306678	14,100	14,550
119	2-6458-07	固相抽出(SPE)カラムN9306679	15,700	16,200
119	2-6458-08	固相抽出(SPE)カラムN9306680	34,800	35,850
119	2-6458-09	固相抽出(SPE)カラムN9306681	29,900	30,800
119	2-6458-10	固相抽出(SPE)カラムN9306692	33,600	34,650
119	2-6458-11	固相抽出(SPE)カラムN9306682	17,800	18,350
119	2-6458-12	固相抽出(SPE)カラムN9306683	22,000	22,700
119	2-6458-13	固相抽出(SPE)カラムN9306693	38,800	40,000
119	2-6458-14	固相抽出(SPE)カラムN9306684	36,700	37,850
119	2-6458-15	固相抽出(SPE)カラムN9306685	32,500	33,500
119	2-6458-16	固相抽出(SPE)カラムN9306694	54,600	56,200
119	2-6458-17	固相抽出(SPE)カラムN9306686	38,300	39,450
119	2-6458-18	固相抽出(SPE)カラムN9306688	15,700	16,200
119	2-6458-19	固相抽出(SPE)カラムN9306689	16,200	16,700
119	2-6458-20	固相抽出(SPE)カラムN9306690	19,900	20,500
119	2-6458-21	固相抽出(SPE)カラムN9306691	28,800	29,700
119	2-6458-22	固相抽出(SPE)カラムN9306687	38,800	40,000
119	2-6458-23	固相抽出(SPE)カラムN9306695	31,500	32,450
119	2-6458-24	固相抽出(SPE)カラムN9306696	40,900	42,150
119	2-6458-25	固相抽出(SPE)カラムN9306697	42,000	43,300
120	2-2120-01	SPE前処理固相抽出器30264	35,000	33,000
120	2-2120-02	SPE前処理固相抽出器30266	39,000	41,000
120	2-2120-03	SPE前処理固相抽出器30268	32,000	35,000
120	2-2120-04	SPE前処理固相抽出器30250	34,000	44,000
120	2-2120-05	SPE前処理固相抽出器30260	30,000	33,000
132	2-6747-01	配管PEEKsilチューブ0624225	6,100	10,200
132	2-6765-01	配管PEEKsilチューブ0624241	2,100	4,600
132	2-6766-01	配管PEEKsilチューブ0624261	2,100	2,800
132	2-6768-01	配管PEEKsilチューブ0624311	2,100	2,800
143	2-4330-05	バイアルLA620838U	17,200	17,800
145	1-8112-01	フィルトレーションSAMPSYSGR	142,900	144,300
145	1-8112-02	フィルトレーションSAMPSYSBL	142,900	144,300
145	1-8112-11	フィルトレーションSAMPLG001	28,900	29,200
145	1-8112-12	フィルトレーションSAMPLCRO1	28,900	29,200
146	1-2243-04	アクロディスクシリンジフィルター4408T	24,000	25,000
146	1-8461-01	シリンジフィルター 4483T	25,000	26,000
146	1-8461-02	シリンジフィルター 4485T	25,000	26,000
146	1-8461-03	シリンジフィルター 4583T	25,000	26,000
146	1-8461-04	シリンジフィルター 4585T	25,000	26,000
146	1-8459-01	シリンジフィルター E031	12,000	12,500
146	1-8459-02	シリンジフィルター E131	17,000	17,300
146	1-8459-03	シリンジフィルター E134	17,000	17,300
146	1-8459-04	シリンジフィルター E251	18,000	18,300
146	1-8459-05	シリンジフィルター E254	13,000	13,500
146	1-8459-06	シリンジフィルター E032	15,000	15,500
146	1-8459-07	シリンジフィルター E132	23,500	24,000
146	1-8459-08	シリンジフィルター E135	23,500	24,000
146	1-8459-09	シリンジフィルター E252	25,500	25,800
146	1-8459-10	シリンジフィルター E255	25,500	25,800
146	1-8460-01	シリンジフィルター 4554T	21,000	21,500
146	1-8460-02	シリンジフィルター 4556T	21,000	21,500
146	1-8460-03	シリンジフィルター 4564T	22,000	22,500
146	1-8460-04	シリンジフィルター 4560T	22,000	22,500
146	1-8460-05	シリンジフィルター 4559T	27,000	29,000
146	1-2243-01	アクロディスクシリンジフィルター4455T	24,000	25,000
146	1-2243-02	アクロディスクシリンジフィルター4457T	24,000	25,000
146	1-2243-03	アクロディスクシリンジフィルター4406T	24,000	25,000
147	2-3043-01	メンブレンフィルター VSWP01300	16,500	16,800
147	2-3043-04	メンブレンフィルター VSWP02500	21,500	21,900
147	2-3043-05	メンブレンフィルター VSWP04700	25,500	26,000
147	2-3043-06	メンブレンフィルター VSWP09025	22,500	23,000
147	2-3043-11	メンブレンフィルター VMWP01300	16,500	16,800
147	2-3043-14	メンブレンフィルター VMWP02500	21,500	21,900
147	2-3043-15	メンブレンフィルター VMWP04700	25,500	26,000
147	2-3043-16	メンブレンフィルター VMWP09025	22,500	23,000
147	2-3043-21	メンブレンフィルター VCWP01300	16,500	16,800
147	2-3043-24	メンブレンフィルター VCWP02500	21,500	21,900
147	2-3043-25	メンブレンフィルター VCWP04700	25,900	26,400
147	2-3043-26	メンブレンフィルター VCWP09025	21,500	21,900
147	2-3043-31	メンブレンフィルター GSWP01300	10,500	10,700
147	2-3043-34	メンブレンフィルター GSWP02500	10,500	10,700
147	2-3043-35	メンブレンフィルター GSWP04700	16,900	17,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
119	2-6457-25	固相抽出(SPE)カラムN9306700	42,000	43,300
119	2-6458-01	固相抽出(SPE)カラムN9306652	12,600	13,000
147	2-3043-44	メンブレンフィルター PHWP02500	10,500	10,700
147	2-3043-46	メンブレンフィルター PHWP09025	11,900	12,100
147	2-3043-47	メンブレンフィルター PHWP14250	43,500	44,400
147	2-3043-51	メンブレンフィルター HAWP01300	10,500	10,700
147	2-3043-53	メンブレンフィルター HAWP02400	10,500	10,700
147	2-3043-54	メンブレンフィルター HAWP02500	10,500	10,700
147	2-3043-55	メンブレンフィルター HAWP04700	16,500	16,800
147	2-3043-56	メンブレンフィルター HAWP09000	46,900	47,800
147	2-3043-57	メンブレンフィルター HAWP14250	43,500	44,400
147	2-3043-61	メンブレンフィルター DAWP01300	10,500	10,700
147	2-3043-64	メンブレンフィルター DAWP02500	10,500	10,700
147	2-3043-65	メンブレンフィルター DAWP04700	16,900	17,200
147	2-3043-66	メンブレンフィルター DAWP09025	11,900	12,100
147	2-3043-67	メンブレンフィルター DAWP14250	43,500	44,400
147	2-3043-71	メンブレンフィルター AAWP01300	10,500	10,700
147	2-3043-74	メンブレンフィルター AAWP02500	10,500	10,700
147	2-3043-75	メンブレンフィルター AAWP04700	16,900	17,200
147	2-3043-76	メンブレンフィルター AAWP09000	46,900	47,800
147	2-3043-77	メンブレンフィルター AAWP14250	43,500	44,400
147	2-3044-01	メンブレンフィルター RAWP01300	10,500	10,700
147	2-3044-04	メンブレンフィルター RAWP02500	10,500	10,700
147	2-3044-05	メンブレンフィルター RAWP04700	16,900	17,200
147	2-3044-07	メンブレンフィルター RAWP14250	43,500	44,400
147	2-3044-11	メンブレンフィルター SSWP01300	10,000	10,200
147	2-3044-14	メンブレンフィルター SSWP02500	10,900	11,100
147	2-3044-15	メンブレンフィルター SSWP04700	16,500	16,800
147	2-3044-16	メンブレンフィルター SSWP09025	12,500	12,800
147	2-3044-17	メンブレンフィルター SSWP14250	43,900	44,800
147	2-3044-21	メンブレンフィルター SMWP01300	10,000	10,200
147	2-3044-24	メンブレンフィルター SMWP02500	10,900	11,100
147	2-3044-25	メンブレンフィルター SMWP04700	16,500	16,800
147	2-3044-26	メンブレンフィルター SMWP09025	12,900	13,200
147	2-3044-27	メンブレンフィルター SMWP14250	43,900	44,800
147	2-3044-31	メンブレンフィルター SCWP01300	10,000	10,200
147	2-3044-34	メンブレンフィルター SCWP02500	10,900	11,100
147	2-3044-35	メンブレンフィルター SCWP04700	16,500	16,800
147	2-3044-36	メンブレンフィルター SCWP09025	12,500	12,800
147	2-3044-37	メンブレンフィルター SCWP14250	43,900	44,800
147	2-3045-04	メンブレン HAWG02500 100入	10,500	10,700
147	2-3045-14	メンブレン HABG02500 100入	13,900	14,200
147	2-3045-05	メンブレン HAWG04700 100入	16,900	17,200
147	2-3045-15	メンブレン HABG04700 100入	21,500	21,900
147	2-3045-24	メンブレン AAWG02500 100入	10,500	10,700
147	2-3045-34	メンブレン AABG02500 100入	13,900	14,200
147	2-3045-25	メンブレン AAWG04700 100入	16,900	17,200
147	2-3045-35	メンブレン AABG04700 100入	23,000	23,500
148	2-3051-01	オムニポアメンブレン JGWP01300	7,500	7,700
148	2-3051-04	オムニポアメンブレン JGWP02500	8,500	8,700
148	2-3051-05	オムニポアメンブレン JGWP04700	10,900	11,100
148	2-3051-06	オムニポアメンブレン JGWP09025	8,500	8,700
148	2-3051-07	オムニポアメンブレン JGWP14225	14,900	15,200
148	2-3051-11	オムニポアメンブレン JHWP01300	7,500	7,700
148	2-3051-14	オムニポアメンブレン JHWP02500	8,500	8,700
148	2-3051-15	オムニポアメンブレン JHWP04700	10,900	11,100
148	2-3051-16	オムニポアメンブレン JHWP09025	8,500	8,700
148	2-3051-17	オムニポアメンブレン JHWP14225	14,900	15,200
148	2-3052-01	オムニポアメンブレン JAWP01300	7,500	7,700
148	2-3052-04	オムニポアメンブレン JAWP02500	8,500	8,700
148	2-3052-05	オムニポアメンブレン JAWP04700	10,900	11,100
148	2-3052-06	オムニポアメンブレン JAWP09025	8,500	8,700
148	2-3052-07	オムニポアメンブレン JAWP14225	14,900	15,200
148	2-3052-11	オムニポアメンブレン JMWP01300	7,500	7,700
148	2-3052-14	オムニポアメンブレン JMWP02500	8,500	8,700
148	2-3052-15	オムニポアメンブレン JMWP04700	10,900	11,100
148	2-3052-16	オムニポアメンブレン JMWP09025	8,500	8,700
148	2-3052-17	オムニポアメンブレン JMWP14225	14,900	15,200
148	2-3052-21	オムニポアメンブレン JCWP01300	7,500	7,700
148	2-3052-24	オムニポアメンブレン JCWP02500	8,500	8,700
148	2-3052-25	オムニポアメンブレン JCWP04700	10,900	11,100
148	2-3052-26	オムニポアメンブレン JCWP09025	8,500	8,700
148	2-3052-27	オムニポアメンブレン JCWP14225	14,900	15,200
154	2-475-01	ヘルマ石英セル スタンダードセル	9,800	11,000
154	2-475-03	ヘルマ石英セル セミマイクロセル	25,000	26,500
154	2-475-04	ヘルマ石英セル セミマイクロブラックセル	40,800	43,000
154	2-475-05	ヘルマ石英セル マイクロブラックセル	43,400	45,500
154	2-475-06	ヘルマ石英セル 蛍光用スタンダードセル	32,400	34,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
147	2-3043-36	メンブレンフィルター GSWP09000	46,900	47,800
147	2-3043-37	メンブレンフィルター GSWP14250	43,500	44,400
154	2-475-11	ヘルマ石英セル ウルトラマイクロセル	60,800	64,000
155	2-5212-01	分光光度計1.00706.0001	520,000	539,700
155	2-5212-02	分光光度計1.00707.0001	800,000	830,800
155	2-4245-01	テストキット 1.09751.0001	463,000	502,300
155	2-4245-02	テストキット 1.09752.0001	487,000	521,400
155	2-4245-11	テストキット 1.14560.0001	11,900	12,300
155	2-4245-12	テストキット 1.01796.0001	11,900	12,300
155	2-4245-13	テストキット 1.14547.0001	12,000	12,400
155	2-4245-14	テストキット 1.00609.0001	12,000	12,400
155	2-4245-15	テストキット 1.00594.0001	12,500	12,900
155	2-4245-16	テストキット 1.14739.0001	12,000	12,400
155	2-4245-17	テストキット 1.14558.0001	12,000	12,400
155	2-4245-18	テストキット 1.14544.0001	12,000	12,400
155	2-4245-19	テストキット 1.14559.0001	12,000	12,400
155	2-4245-20	テストキット 1.14730.0001	11,400	11,700
155	2-4245-22	テストキット 1.01764.0001	15,700	16,200
155	2-4245-23	テストキット 1.01787.0001	15,700	16,200
155	2-4245-24	テストキット 1.14834.0001	13,100	13,500
155	2-4245-25	テストキット 1.14731.0001	15,000	15,500
155	2-4245-26	テストキット 1.14562.0001	15,900	16,400
155	2-4245-27	テストキット 1.00615.0001	15,900	16,400
155	2-4245-28	テストキット 1.14552.0001	13,700	14,100
155	2-4245-29	テストキット 1.14563.0001	13,400	13,800
155	2-4245-30	テストキット 1.14764.0001	13,400	13,800
155	2-4245-31	テストキット 1.00614.0001	13,400	13,800
155	2-4245-32	テストキット 1.00613.0001	15,600	16,100
155	2-4245-33	テストキット 1.14763.0001	15,600	16,100
155	2-4245-34	テストキット 1.14549.0001	12,300	12,700
155	2-4245-35	テストキット 1.14553.0001	12,500	12,900
155	2-4245-36	テストキット 1.00809.0001	12,300	12,700
155	2-4245-37	テストキット 1.14543.0001	13,600	14,000
155	2-4245-38	テストキット 1.14729.0001	13,600	14,000
155	2-4245-39	テストキット 1.14546.0001	12,700	13,100
155	2-4245-40	テストキット 1.00616.0001	12,700	13,100
162	2-1509-12	微量核酸定量プレートN12391	368,000	376,000
163	2-5211-01	アッセイプレートAAAND-0001	50,000	53,000
163	2-5211-03	アッセイプレートAAAND-0005	48,000	50,000
163	2-5211-04	アッセイプレート1244-550	50,000	53,000
164	2-5214-02	フィルタープレート6005177	100,000	105,000
164	2-5214-03	フィルタープレート6005174	100,000	105,000
164	2-5214-04	フィルタープレート6005277	145,000	152,000
164	2-5214-05	フィルタープレート6005274	145,000	152,000
166	2-5210-02	マイクロプレート1450-602	117,000	123,000
166	2-5210-03	マイクロプレート1450-603	44,000	46,000
166	2-5210-04	マイクロプレート1450-604	162,000	170,000
167	2-5254-01	マイクロプレート6005590	70,000	35,000
167	2-5254-02	マイクロプレート6005599	265,000	131,000
170	2-5942-04	吸光計ホロカソードランプN2025305	26,300	27,100
170	2-5942-05	吸光計ホロカソードランプN2025306	36,400	37,500
170	2-5942-06	吸光計ホロカソードランプN2025307	26,300	27,100
170	2-5942-07	吸光計ホロカソードランプN2025304	26,300	27,100
170	2-5942-08	吸光計ホロカソードランプN2025309	26,300	27,100
170	2-5942-09	吸光計ホロカソードランプN2025308	18,200	18,750
170	2-5942-10	吸光計ホロカソードランプN2025312	26,300	27,100
170	2-5942-11	吸光計ホロカソードランプN2025311	16,400	16,900
170	2-5942-12	吸光計ホロカソードランプN2025310	16,000	16,500
170	2-5942-13	吸光計ホロカソードランプN2025313	13,700	14,150
170	2-5942-14	吸光計ホロカソードランプN2025314	36,400	37,500
170	2-5942-15	吸光計ホロカソードランプN2025315	36,400	37,500
170	2-5942-16	吸光計ホロカソードランプN2025316	36,400	37,500
170	2-5942-17	吸光計ホロカソードランプN2025319	36,400	37,500
170	2-5942-18	吸光計ホロカソードランプN2025318	36,400	37,500
170	2-5942-19	吸光計ホロカソードランプN2025320	36,400	37,500
170	2-5942-20	吸光計ホロカソードランプN2025303	35,700	36,800
170	2-5942-21	吸光計ホロカソードランプN2025321	36,400	37,500
170	2-5942-22	吸光計ホロカソードランプN2025323	36,400	37,500
170	2-5942-23	吸光計ホロカソードランプN2025324	36,400	37,500
170	2-5942-24	吸光計ホロカソードランプN2025325	36,400	37,500
170	2-5942-25	吸光計ホロカソードランプN2025317	14,400	14,850
170	2-5942-26	吸光計ホロカソードランプN2025327	36,400	37,500
170	2-5942-27	吸光計ホロカソードランプN2025339	18,100	18,650
170	2-5942-28	吸光計ホロカソードランプN2025328	26,300	27,100
170	2-5942-29	吸光計ホロカソードランプN2025329	36,400	37,500
170	2-5942-30	吸光計ホロカソードランプN2025330	16,600	17,100
170	2-5942-31	吸光計ホロカソードランプN2025331	18,900	19,500
170	2-5942-32	吸光計ホロカソードランプN2025322	36,400	37,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
154	2-475-09	ヘルマ石英セル マイクロセル	27,000	28,500
154	2-475-10	ヘルマ石英セル スタンダードセル栓付	30,800	32,500
170	2-5942-35	吸光計ホロカソードランプN2025336	15,000	15,450
170	2-5942-36	吸光計ホロカソードランプN2025334	36,400	37,500
170	2-5942-37	吸光計ホロカソードランプN2025337	42,200	43,500
170	2-5942-38	吸光計ホロカソードランプN2025340	27,900	28,750
170	2-5942-39	吸光計ホロカソードランプN2025338	36,400	37,500
170	2-5942-40	吸光計ホロカソードランプN2025342	36,400	37,500
170	2-5942-41	吸光計ホロカソードランプN2025326	26,300	27,100
170	2-5942-42	吸光計ホロカソードランプN2025341	36,400	37,500
170	2-5942-43	吸光計ホロカソードランプN2025344	36,400	37,500
170	2-5942-44	吸光計ホロカソードランプN2025345	36,400	37,500
170	2-5942-45	吸光計ホロカソードランプN2025343	36,400	37,500
170	2-5942-46	吸光計ホロカソードランプN2025346	36,400	37,500
170	2-5942-47	吸光計ホロカソードランプN2025351	36,400	37,500
170	2-5942-48	吸光計ホロカソードランプN2025348	36,400	37,500
170	2-5942-49	吸光計ホロカソードランプN2025349	26,300	27,100
170	2-5942-50	吸光計ホロカソードランプN2025350	26,300	27,100
170	2-5942-51	吸光計ホロカソードランプN2025300	17,100	17,650
170	2-5942-52	吸光計ホロカソードランプN2025333	17,800	18,350
170	2-5942-53	吸光計ホロカソードランプN2025353	26,300	27,100
170	2-5942-54	吸光計ホロカソードランプN2025354	26,300	27,100
170	2-5942-55	吸光計ホロカソードランプN2025355	36,400	37,500
170	2-5942-56	吸光計ホロカソードランプN2025356	26,300	27,100
170	2-5942-57	吸光計ホロカソードランプN2025359	36,400	37,500
170	2-5942-58	吸光計ホロカソードランプN2025357	36,400	37,500
170	2-5942-59	吸光計ホロカソードランプN2025360	42,200	43,500
170	2-5942-60	吸光計ホロカソードランプN2025352	19,300	19,900
170	2-5942-61	吸光計ホロカソードランプN2025358	26,300	27,100
170	2-5942-62	吸光計ホロカソードランプN2025362	26,300	27,100
170	2-5942-63	吸光計ホロカソードランプN2025361	26,300	27,100
170	2-5942-64	吸光計ホロカソードランプN2025364	36,400	37,500
170	2-5942-65	吸光計ホロカソードランプN2025363	36,400	37,500
170	2-5942-66	吸光計ホロカソードランプN2025365	21,600	22,250
170	2-5942-67	吸光計ホロカソードランプN2025366	36,400	37,500
170	2-5942-01	吸光計ホロカソードランプN2025301	15,600	16,100
170	2-5942-02	吸光計ホロカソードランプN2025347	26,300	27,100
170	2-5942-03	吸光計ホロカソードランプN2025302	36,400	37,500
176	2-5949-01	マルチウェーブ分解容器N3142511	64,800	66,700
176	2-5949-02	マルチウェーブ分解容器N3141011	102,000	105,000
176	2-5949-03	マルチウェーブ分解容器N3141012	156,000	160,600
176	2-5949-04	マルチウェーブ分解容器N3142345	194,000	199,800
176	2-5949-05	マルチウェーブ分解容器N3142346	247,000	254,400
186	2-2071-11	ローター36×1.5MLチューブRD36	96,000	103,000
186	2-2071-12	ローター48×0.5MLチューブRD48	79,000	85,000
186	2-2071-13	ローター72×0.5MLチューブRD72	101,000	109,000
186	2-2071-14	ローターウェルプレート2枚RD2MP	133,000	140,000
191	2-5943-01	ブロック SPB N9308004	600,000	618,000
191	2-5943-02	ブロック SPB N9308005	770,000	793,100
191	2-5943-03	ブロック SPB N9308010	320,000	329,600
191	2-5943-04	ブロック SPB N9308012	600,000	618,000
191	2-5943-05	ブロック SPB N9308014	770,000	793,100
191	2-5943-06	ブロック SPB N9308019	320,000	329,600
191	2-5943-11	SPBコントローラーN9308006	180,000	185,400
191	2-5943-12	SPBコントローラーN9308007	440,000	453,200
191	2-5943-21	SPB温度プローブN9308018	50,000	51,500
191	2-5943-22	SPB温度プローブN9308009	50,000	51,500
191	2-5943-23	SPB温度プローブN9308041	7,600	7,830
191	2-5943-24	SPB温度プローブN9308073	7,800	8,040
191	2-5943-31	SPB自動濃縮システムN9308020	205,000	211,100
191	2-5943-32	SPB自動濃縮システムN9308023	60,000	61,800
191	2-5943-33	SPB自動濃縮システムN9308029	70,000	72,100
192	2-5946-01	SPBスタートキットN9308002	140,000	144,200
192	2-5946-02	SPBスタートキットN9308011	50,000	51,500
192	2-5946-03	SPBスタートキットN9308013	120,000	123,600
192	2-5946-04	SPBスタートキットN9308015	130,000	133,900
192	2-5946-05	SPBスタートキットN9308017	50,000	51,500
192	2-5946-06	SPBスタートキットN9308025	150,000	154,500
192	2-5947-01	SPBフィルター関連製品N9308031	24,000	24,750
192	2-5947-02	SPBフィルター関連製品N9308032	24,000	24,750
192	2-5947-03	SPBフィルター関連製品N9308033	13,800	14,250
192	2-5947-04	SPBフィルター関連製品N9308034	33,000	34,000
192	2-5947-05	SPBフィルター関連製品N9308035	110,000	113,300
192	2-5947-06	SPBフィルター関連製品N9308063	142,200	146,400
192	2-5948-01	チューブN9308008	45,200	46,600
192	2-5948-02	チューブN9308016	21,800	22,500
192	2-5948-03	チューブN9308024	62,900	64,700
192	2-5948-04	チューブN9308048	60,300	62,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
170	2-5942-33	吸光計ホロカソードランプN2025332	16,400	16,900
170	2-5942-34	吸光計ホロカソードランプN2025335	36,400	37,500
192	2-5948-11	キャップN9308058	1,600	1,650
192	2-5948-12	キャップN9308059	1,600	1,650
192	2-5948-13	キャップN9308060	1,600	1,650
192	2-5948-14	キャップN9308056	1,600	1,650
192	2-5948-15	キャップN9308027	12,100	12,500
192	2-5948-16	時計皿N9308003	33,300	34,300
192	2-5948-17	時計皿N9308030	20,100	20,750
199	2-4282-01	試薬 フローカクテル6013589	74,000	78,000
199	2-4282-02	試薬 フローカクテル6013599	74,000	78,000
199	2-4282-03	試薬 フローカクテル6013579	74,000	78,000
199	2-5216-01	試薬 フローカクテル6013529	42,000	44,000
199	2-5216-02	試薬 フローカクテル6013539	42,000	44,000
199	2-5216-03	試薬 フローカクテル6013167	51,000	54,000
199	2-4281-01	シンチレーション用カクテル6013321	11,000	12,000
199	2-4281-02	シンチレーション用カクテル6013326	34,000	36,000
199	2-4281-03	シンチレーション用カクテル6013329	62,000	65,000
199	2-5867-01	シンチレーション用カクテル6013301	15,000	16,000
199	2-5867-02	シンチレーション用カクテル6013309	76,000	80,000
199	2-5868-01	シンチレーション用カクテル6013371	11,000	12,000
199	2-5868-02	シンチレーション用カクテル6013377	72,000	76,000
199	2-5869-01	シンチレーション用カクテル6013681	13,000	14,000
199	2-5869-02	シンチレーション用カクテル6013687	76,000	80,000
199	2-5871-01	シンチレーション用カクテル6013151	11,000	12,000
199	2-5871-02	シンチレーション用カクテル6013159	65,000	68,000
199	2-5872-01	シンチレーション用カクテル6013111	11,000	12,000
199	2-5872-02	シンチレーション用カクテル6013119	67,000	70,000
199	2-4283-01	シンチレーション用バイアル6000252	29,000	30,000
199	2-4283-02	シンチレーション用バイアル6000253	34,000	36,000
199	2-4283-03	シンチレーション用バイアル6000186	39,000	41,000
199	2-4283-04	シンチレーション用バイアル6000187	42,000	44,000
199	2-4283-05	シンチレーション用バイアル6000192	39,000	41,000
199	2-4283-06	シンチレーション用バイアル6000193	46,000	48,000
199	2-4283-07	シンチレーション用バイアル6001023	16,000	17,000
199	2-4283-08	シンチレーション用バイアル6000292	32,000	34,000
199	2-4283-09	シンチレーション用バイアル6000293	40,000	42,000
199	2-4283-10	シンチレーション用バイアル6001026	15,000	16,000
199	2-4283-11	シンチレーション用バイアル6000167	63,000	66,000
199	2-4283-12	シンチレーション用バイアル6000179	16,000	17,000
200	2-4285-01	シンチレーション用バイアル6001095	26,000	27,000
200	2-4285-02	シンチレーション用バイアル6001087	34,000	36,000
200	2-4285-03	シンチレーション用バイアル6008117	32,000	34,000
200	2-4285-04	シンチレーション用バイアル6008118	37,000	39,000
200	2-4285-05	シンチレーション用バイアル6000375	21,000	22,000
200	2-4285-06	シンチレーション用バイアル6001075	21,000	22,000
200	2-4285-07	シンチレーション用バイアル6000477	13,000	14,000
200	2-4285-08	シンチレーション用バイアル6000128	53,000	56,000
200	2-4285-09	シンチレーション用バイアル6000129	53,000	56,000
200	2-4285-10	シンチレーション用バイアル6000134	53,000	56,000
200	2-4285-11	シンチレーション用バイアル6001009	53,000	56,000
200	2-4285-12	シンチレーション用バイアル6001025	21,000	22,000
200	2-4285-13	シンチレーション用バイアル6001027	19,000	20,000
200	2-4285-14	シンチレーション用バイアル6000250	21,000	22,000
200	2-4285-15	シンチレーション用バイアル6000249	13,000	14,000
200	2-4285-16	シンチレーション用バイアル6001021	13,000	14,000
200	2-4286-01	計測用アクセサリ-6008129	44,000	46,000
200	2-4286-02	計測用アクセサリ-6008150	7,000	7,400
200	2-4286-03	計測用アクセサリ-6008151	7,000	7,400
200	2-4286-04	計測用アクセサリ-6008152	7,000	7,400
200	2-4286-05	計測用アクセサリ-6008161	7,000	7,400
200	2-4286-06	計測用アクセサリ-6008162	9,000	9,500
200	2-4286-07	計測用アクセサリ-6008163	20,000	21,000
200	2-4284-01	シンチレーション用バイアル6000480	32,000	34,000
200	2-4284-02	シンチレーション用バイアル6000488	19,000	20,000
200	2-4284-03	シンチレーション用バイアル6000288	39,000	41,000
200	2-4284-04	シンチレーション用バイアル6000289	42,000	44,000
200	2-4284-05	シンチレーション用バイアル6000201	38,000	40,000
200	2-4284-06	シンチレーション用バイアル6000203	42,000	44,000
201	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	173,000	176,000
201	2-5863-12	超純水・純水製造装置TANKINO6J	205,000	209,000
201	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDEFIBIO1	23,500	24,000
201	1-2173-01	MilliQ用ポリリッパLCPAK000J	36,500	37,200
201	2-5863-01	超純水・純水製造装置ZROQ008JP	1,428,000	1,457,000
201	2-5863-02	超純水・純水製造装置ZROQ016JP	1,812,000	1,848,000
201	2-5863-11	超純水・純水製造装置ZROQSTRTJ	253,000	258,000
201	2-5864-01	超純水製造装置Z00QSVQJ	882,000	900,000
201	2-5864-11	超純水製造装置ZQSVSTRTJ	110,000	112,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
192	2-5948-05	チューブN9308049	19,300	19,900
192	2-5948-06	チューブN9308050	28,500	29,400
202	2-6499-11	15UV用RO膜22. 0046	55,000	60,000
202	2-6499-12	30UV用RO膜22. 0087	88,000	93,000
202	2-6499-13	イオン交換カートリッジ09. 2005	81,000	85,000
202	2-6499-14	0. 2μm最終フィルター09. 1003	25,000	26,000
202	2-6499-15	前処理フィルター06. 5201	17,000	18,000
202	2-6499-16	純水用最終フィルター06. 5101	8,000	8,500
202	2-6499-17	UVランプ09. 2002	47,000	49,000
202	2-6499-18	エアメントフィルター06. 5002	38,000	39,000
202	2-6496-01	水道水直結超純水製造装置50129869	480,000	520,000
202	2-6496-02	水道水直結超純水製造装置50129872	530,000	570,000
202	2-6496-03	水道水直結超純水製造装置50129688	595,000	640,000
202	2-6496-11	RO膜09. 2003	40,000	42,000
202	2-6496-12	イオン交換カートリッジ09. 1020	59,000	63,000
202	2-6496-13	最終フィルター09. 1003	25,000	26,000
202	2-6496-14	エアメントフィルター22. 0091	14,000	15,000
202	2-6496-15	UVランプ09. 1002	40,000	49,000
202	2-6496-16	ウルトラフィルター50133981	58,000	60,000
202	2-6497-01	水道水直結超純水製造装置50129888	650,000	700,000
202	2-6497-02	水道水直結超純水製造装置50129890	790,000	850,000
202	2-6497-03	水道水直結超純水製造装置50129845	820,000	890,000
202	2-6497-11	30Lタンク06. 5040	120,000	130,000
202	2-6497-12	60Lタンク06. 5070	140,000	150,000
202	2-6497-13	RO膜09. 2012	57,000	60,000
202	2-6496-12	イオン交換カートリッジ09. 1020	59,000	63,000
202	2-6496-13	最終フィルター09. 1003	25,000	26,000
202	2-6496-15	UVランプ09. 1002	40,000	49,000
202	2-6496-16	ウルトラフィルター50133981	58,000	60,000
202	2-6497-14	エアメントフィルター06. 5002	38,000	39,000
203	2-5078-01	水道直結型超純水装置Flex-3	1,031,600	1,116,100
203	2-5078-11	交換用超純水カートリッジLC214	42,000	44,100
203	2-5078-13	交換用ROモジュールLC217	103,200	108,400
203	2-5078-14	交換用エアメントフィルターLC216	26,400	27,800
203	2-5078-15	バイオフィルターLC197	42,000	44,100
203	2-5078-16	殺菌パッドLC209	31,600	33,200
203	2-5079-01	デスクトップ型超純水装置Flex-UV	948,000	1,025,700
203	2-5079-11	交換用超純水カートリッジLC208	42,000	44,100
203	2-5078-15	バイオフィルターLC197	42,000	44,100
203	2-5078-16	殺菌パッドLC209	31,600	33,200
204	2-5861-11	30LタンクキットTANKINO3N	69,000	70,000
204	2-5861-12	60LタンクキットTANKINO6N	106,000	108,000
204	2-5861-11	30LタンクキットTANKINO3N	69,000	70,000
204	2-5861-12	60LタンクキットTANKINO6N	106,000	108,000
204	2-5861-01	純水製造装置ZLXE0030JP	343,000	350,000
204	2-5861-02	純水製造装置ZLXE0050JP	499,000	509,000
204	2-5861-03	純水製造装置ZLXE0100JP	960,000	979,000
204	2-5862-01	純水製造装置ZLXE030JP	410,000	418,000
204	2-5862-02	純水製造装置ZLXE050JP	554,000	565,000
204	2-5862-03	純水製造装置ZLXE100JP	1,006,000	1,026,000
205	2-6498-01	純水製造装置50132129	430,000	580,000
205	2-6498-02	純水製造装置50132131	585,000	630,000
205	2-6498-03	純水製造装置50132132	880,000	950,000
205	2-6498-11	30Lタンク06. 5033	120,000	130,000
205	2-6498-12	60Lタンク06. 5063	140,000	150,000
205	2-6498-13	RO膜22. 0046	55,000	60,000
205	2-6498-14	イオン交換カートリッジ09. 4011	32,000	35,000
205	2-6498-15	UVランプ09. 4002	35,000	40,000
205	2-6498-16	前処理フィルター06. 5201	17,000	18,000
205	2-6497-14	エアメントフィルター06. 5002	38,000	39,000
208	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	42,000	42,200
208	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	50,000	51,000
208	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	81,000	82,500
221	2-1712-01	ポルテックスミキサーアナログ	400,000	413,000
221	2-1712-02	ポルテックスミキサーデジタル	596,000	615,000
221	2-1712-11	φ10mm 50穴テストチューブブラック	4,520	4,660
221	2-1712-12	φ12mm 50穴テストチューブブラック	4,520	4,660
221	2-1712-13	φ13mm 50穴テストチューブブラック	4,520	4,660
221	2-1712-14	φ25mm 28穴テストチューブブラック	6,220	6,420
221	2-1712-15	15mL 50穴コニカルチューブブラック	6,220	6,420
221	2-1712-16	50mL 15穴コニカルチューブブラック	6,220	6,420
221	2-1712-17	交換用トレーパッドセット	6,860	7,080
221	2-1712-18	ポスト延長キット	22,500	23,200
225	1-2976-01	超音波ホモジナイザSONICSTAR85	560,000	570,000
226	2-7316-15	チューブ ST-20-gamma-M	18,800	19,800
226	2-7316-03	ホモジナイザチューブ DT-20	18,800	19,800
226	2-7316-16	チューブ DT-20-gamma-M	18,800	23,800
226	2-7316-04	ホモジナイザー用チューブ BMT-20G	18,800	19,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
202	2-6499-01	水道水直結超純水製造装置50132395	1,550,000	1,700,000
202	2-6499-02	水道水直結超純水製造装置50132396	1,860,000	2,050,000
226	2-7316-07	ホモジナイザー用チューブ DT-50	9,400	10,400
226	2-7316-24	チューブ DT-50-M	11,000	12,400
226	2-7316-19	チューブ DT-50-gamma-M	11,800	14,400
226	2-7316-09	チューブ BMT-50-G	9,400	10,400
226	2-7316-28	チューブ BMT-50G-M	11,000	12,400
226	2-7316-08	チューブ BMT-50-S	9,400	10,400
226	2-7316-27	チューブ BMT-50S-M	11,000	12,400
226	2-7316-20	チューブ BMT-50S-gamma-M	11,800	14,400
226	2-4624-01	細胞破碎システムPrecellys24	1,600,000	1,490,000
230	2-1361-01	バイオハザード廃棄BOX63700004	17,300	18,200
230	2-1361-02	バイオハザード廃棄BOX63700005	26,700	28,000
230	2-1361-03	バイオハザード廃棄BOX63700015	35,600	37,400
231	2-2170-01	バイオリジカルインジケータEOG	16,000	17,000
231	2-2170-02	バイオリジカルインジケータガンマ	21,000	22,000
231	2-2170-03	インジケータSteam HCHO	30,000	31,500
231	2-2170-04	インジケータSteam 115	41,000	43,500
231	2-2170-05	バイオリジカルインジケータSteam	25,000	26,000
231	2-2187-01	インジケータEZ Test Gas	27,000	28,500
231	2-2187-02	インジケータEZ Test H2O2	80,000	84,000
231	2-2187-03	インジケータEZTestSteam105	27,000	28,500
231	2-2187-04	インジケータEZTestSteam106	44,000	46,000
243	2-5893-01	液体窒素保存容器LAB4	129,000	145,000
243	2-5893-02	液体窒素保存容器LAB5	125,000	139,000
243	2-5893-03	液体窒素保存容器LAB10	132,000	147,000
243	2-5893-04	液体窒素保存容器LAB20	171,000	190,000
243	2-5893-05	液体窒素保存容器LAB30	201,000	226,000
243	2-5893-06	液体窒素保存容器LAB50	276,000	307,000
243	2-5894-01	液体窒素保存容器SC11/7	174,000	196,000
243	2-5894-02	液体窒素保存容器SC20/20	206,000	234,000
243	2-5894-03	液体窒素保存容器SC33/26	261,000	293,000
243	2-5894-04	液体窒素保存容器SC36/32	279,000	313,000
243	2-5896-01	液体窒素容器CryoSystem750	414,000	461,000
243	2-5896-02	保存容器CryoSystem2000	672,000	882,000
243	2-5896-03	保存容器CryoSystem4000	760,000	1,007,000
243	2-5896-04	保存容器CryoSystem6000	859,000	1,138,000
244	2-5895-04	液体窒素保存容器XC33/22	256,000	285,000
244	2-5895-05	液体窒素保存容器XC34/18	247,000	277,000
244	2-5895-06	液体窒素保存容器XC43/28	339,000	380,000
244	2-5895-07	液体窒素保存容器XC47/11-6	320,000	359,000
244	2-5895-08	液体窒素保存容器XC47/11-10	325,000	364,000
244	2-5895-01	液体窒素容器XC20Millenium	169,000	190,000
244	2-5895-02	液体窒素保存容器XC22/5	244,000	272,000
244	2-5895-03	液体窒素保存容器XC32/8	314,000	349,000
245	1-9367-01	クライオジェニックバイアル430487	35,500	37,300
245	1-9367-02	クライオジェニックバイアル430488	35,500	37,300
245	1-9367-03	クライオジェニックバイアル430491	39,100	41,100
245	1-9367-04	クライオジェニックバイアル430656	39,100	41,100
245	1-9367-11	クライオジェニックバイアル430499	2,100	2,210
245	1-9374-01	クライオジェニックバイアル430658	35,500	37,300
245	1-9374-02	クライオジェニックバイアル430659	35,500	37,300
245	1-9374-03	クライオジェニックバイアル430662	39,100	41,100
245	1-9374-04	クライオジェニックバイアル430663	39,100	41,100
251	2-5222-01	XPマイクロ電子天びんXP56V	2,472,000	3,044,000
251	2-5225-02	XPマイクロ電子天びんXP26V	2,009,000	2,474,000
251	2-5226-01	XPマイクロ/ウルトラマイクロ天びんXP6V	1,923,000	2,177,300
251	2-5226-02	XPマイクロウルトラマイクロ天びんXP2UV	2,252,000	2,539,300
251	2-5227-01	XS分析天びんXSE204V	402,000	443,000
251	2-5227-02	XS分析天びんXSE205DUV	526,000	579,000
251	2-5241-01	XS上皿天びんXS2002SV	315,000	347,000
251	2-5241-02	XS上皿天びんXS4002SV	337,000	371,000
251	2-5241-03	XS上皿天びんXS6002SV	370,000	407,000
252	2-8032-01	アズプロ分析天秤 ASP64	107,000	113,000
252	2-8032-02	アズプロ分析天秤 ASP114	118,000	125,000
252	2-8032-03	アズプロ分析天秤 ASP214	128,000	136,000
256	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	45,000	45,900
258	2-1444-11	卓上遠心機75003436	72,000	80,000
258	2-1444-12	卓上遠心機75003418	78,000	86,000
258	2-1444-13	卓上遠心機75003489	78,000	86,000
259	2-2032-01	ラボ用小型チラー250LCU	486,000	496,000
259	2-2033-01	ラボ用小型チラー250LCSU	490,000	500,000
259	2-2032-02	ラボ用小型チラー500LCU	539,000	550,000
259	2-2033-02	ラボ用小型チラー500LCSU	588,000	600,000
261	2-1362-01	加温バスサーキュレーター4100H7	286,000	292,000
261	2-1362-02	加温バスサーキュレーター5150H7	318,000	324,000
261	2-1362-03	加温バスサーキュレーター4100H11	303,000	309,000
261	2-1362-04	加温バスサーキュレーター5150H11	336,000	343,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
226	2-7316-18	チューブ BMT-20S-M-gamma	18,800	23,800
226	2-7316-22	チューブ ST-50-M	11,000	11,400
268	1-2612-01	温湿度記録計オーロラ90Ⅲ型温湿度記録器	137,000	150,000
273	1-3491-01	卓上型pHメータS22030019029	184,000	191,000
273	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,080	4,300
273	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,100	5,300
274	2-5599-01	pHmVメータS400メンテナンスフリー	236,000	245,000
274	2-5599-02	pHmVメータS400ハイパフォーマンス	234,000	243,000
274	2-5599-03	pH/mVメータS400ISFETキット	276,000	287,000
275	1-3492-01	卓上型導電率計 S23030019034	210,000	218,000
276	2-5609-01	導電率メータS700 スタンドキット	255,000	265,000
276	2-5609-02	導電率メータS700 Traceキット	490,000	508,000
277	2-1382-01	マイクロピペット4641170	36,500	37,200
277	2-1382-02	マイクロピペット4641180	36,500	37,200
277	2-1382-03	マイクロピペット4641190	36,500	37,200
277	2-1382-04	マイクロピペット4641200	36,500	37,200
277	2-1382-05	マイクロピペット4641210	36,500	37,200
277	2-1382-06	マイクロピペット4641220	36,500	37,200
277	2-1382-07	マイクロピペット4641230	36,500	37,200
277	2-1389-01	マルチチャンネルピペット4661110	110,000	112,200
277	2-1389-02	マルチチャンネルピペット4661120	110,000	112,200
277	2-1389-03	マルチチャンネルピペット4661130	110,000	112,200
277	2-1389-04	マルチチャンネルピペット4661140	110,000	112,200
278	2-1401-01	ピペットチップ94410210	6,800	6,900
278	2-1405-01	ピペットチップ94410213	7,800	7,900
278	2-1401-02	ピペットチップ94410250	6,800	6,900
278	2-1405-02	ピペットチップ94410253	7,800	7,900
278	2-1401-03	ピペットチップ94410310	6,300	6,400
278	2-1405-03	ピペットチップ94410313	7,300	7,400
278	2-1401-04	ピペットチップ94410510	6,300	6,400
278	2-1405-04	ピペットチップ94410513	7,300	7,400
278	2-1401-05	ピペットチップ94410710	6,800	6,900
278	2-1405-05	ピペットチップ94410713	7,800	7,900
278	2-8249-01	フィンチップ 9400310	10,800	11,000
278	2-8249-02	フィンチップ 9400300	14,300	14,500
278	2-8249-13	フィンチップ 9400327	44,100	44,900
278	2-8249-03	フィンチップ 9400230	9,900	10,000
278	2-8249-04	フィンチップ 9400260	13,200	13,400
278	2-8249-14	フィンチップ 9400267	21,000	21,400
278	2-8249-05	フィンチップ 9401260	10,100	10,300
278	2-8249-06	フィンチップ 9401250	13,800	14,000
278	2-8249-15	フィンチップ 9401255	24,800	25,200
278	2-8249-07	フィンチップ 9401030	10,100	10,300
278	2-8249-08	フィンチップ 9401110	13,800	14,000
278	2-8249-16	フィンチップ 9401115	12,300	12,500
278	2-8249-09	フィンチップ 9402030	15,200	15,500
278	2-8249-10	フィンチップ 9402070	13,000	13,200
278	2-8249-11	フィンチップ 9402151	3,500	3,600
278	2-8249-12	フィンチップ 9402160	7,700	7,800
280	1-6857-01	ダイヤモンドチップ D10Vエコパック	16,000	15,000
280	1-6857-02	ダイヤモンドチップ D10イージーパック	2,700	2,500
280	1-6857-03	ダイヤモンドチップ D10T Tiパック	6,400	6,000
280	1-6857-04	ダイヤモンドチップ DL10Vエコパック	18,000	17,000
280	1-6857-05	ダイヤモンドチップDL10イージーパック	3,100	2,800
280	1-6857-06	ダイヤモンドチップDL10T Tiパック	6,400	6,000
280	1-6857-07	ダイヤモンドチップ D200Vエコパック	14,000	13,000
280	1-6857-08	ダイヤモンドチップD200イージーパック	2,600	2,400
280	1-6857-09	ダイヤモンドチップD200T Tiパック	5,300	5,000
280	1-6857-10	ダイヤモンドチップD1000Vエコパック	19,000	17,000
280	1-6857-11	チップ D1000イージーパック	3,200	3,000
280	1-6857-12	ダイヤモンドチップ D-1000T	5,700	5,300
280	1-6857-14	チップ D10mLイージーパック	7,300	7,000
280	2-2057-01	ダイヤモンドチップ タワーバックD10	4,300	3,800
280	2-2057-02	ダイヤモンドチップ タワーバックDL10	4,800	4,300
280	2-2057-03	ダイヤモンドチップ タワーバックD200	4,100	3,700
280	2-2057-04	ダイヤモンドチップ タワーバックD300	4,200	3,900
280	2-2057-05	ダイヤモンドチップタワーバックD1000	4,000	3,900
280	2-2057-06	ダイヤモンドチップタワーバックD10ST	4,700	4,400
280	2-2057-07	タワーバック DL10ST	5,300	4,800
280	2-2057-08	タワーバック D200ST	4,600	4,100
280	2-2057-09	タワーバック D300ST	4,700	4,600
280	2-2057-10	タワーバック D1000ST	4,600	4,400
281	2-4873-02	epTIPS セット 93463	8,300	8,400
281	2-4873-03	epTIPS セット 93464	7,300	7,400
281	2-4873-04	epTIPS セット 93465	7,300	7,500
281	2-4873-05	epTIPS セット 93466	7,400	7,500
281	2-4873-06	epTIPS セット 93467	8,200	8,300
281	2-4873-07	epTIPS セット 93468	7,100	7,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
261	2-1362-05	加温バスサーキュレーター4100H24	365,000	372,000
261	2-1362-06	加温バスサーキュレーター5150H24	398,000	406,000
281	2-4632-13	リサーチプラスV 2-20μL	34,800	35,500
281	2-4632-14	リサーチプラスV 10-100μL	34,800	35,500
281	2-4632-15	リサーチプラスV 20-200μL	34,800	35,500
281	2-4632-16	リサーチプラスV 100-1000μL	34,800	35,500
281	2-4636-22	リサーチプラスM 8ch 10-100	88,500	90,000
281	2-4636-23	リサーチプラスM 10ch 30-300	88,500	90,000
281	2-4636-25	リサーチプラスM 12ch 10-100	99,800	101,000
281	2-4636-26	リサーチプラスM 12ch 30-300	99,800	101,000
281	2-4876-01	epTIPSスタンダード 93401	7,200	7,300
281	2-4876-02	epTIPSスタンダード 93403	6,800	6,900
281	2-4876-03	epTIPSスタンダード 93404	5,200	5,300
281	2-4876-04	epTIPSスタンダード 93405	5,200	5,300
281	2-4876-05	epTIPSスタンダード 93406	5,200	5,300
281	2-4876-06	epTIPSスタンダード 93407	7,700	7,800
281	2-4876-08	epTIPSスタンダード 93409	8,100	8,200
281	2-4876-09	epTIPSスタンダード 93400	7,300	7,400
281	2-4876-10	epTIPSスタンダード 93410	10,400	10,600
281	2-4878-01	epTIPS ラック 93482	7,300	7,400
281	2-4878-02	epTIPS ラック 93484	6,500	6,600
281	2-4878-03	epTIPS ラック 93485	6,500	6,600
281	2-4878-04	epTIPS ラック 93486	6,500	6,600
281	2-4878-05	epTIPS ラック 93488	5,300	5,400
281	2-4878-06	epTIPS ラック 93489	9,900	10,000
281	2-4874-01	epTIPSボックス 93451	4,300	4,400
281	2-4874-02	epTIPSボックス 93453	4,100	4,200
281	2-4874-03	epTIPSボックス 93454	3,900	4,000
281	2-4874-04	epTIPSボックス 93455	3,900	4,000
281	2-4874-05	epTIPSボックス 93456	3,900	4,000
281	2-4874-06	epTIPSボックス 93457	4,100	4,200
281	2-4874-07	epTIPSボックス 93458	4,300	4,400
281	2-4874-08	epTIPSボックス 93459	4,500	4,600
281	2-4875-01	epTIPSリロード 93421	9,700	9,800
281	2-4875-02	epTIPSリロード 93423	9,300	9,500
281	2-4875-03	epTIPSリロード 93424	7,700	7,800
281	2-4875-04	epTIPSリロード 93425	7,700	7,900
281	2-4875-05	epTIPSリロード 93426	7,700	7,900
281	2-4875-06	epTIPSリロード 93427	9,300	9,500
281	2-4875-07	epTIPSリロード 93428	6,300	6,400
281	2-4873-01	epTIPS セット 93461	8,600	8,800
282	1-7910-21	フィルターチップ 2139-HR	15,500	15,800
282	1-7910-23	フィルターチップ 2140-HR	15,500	15,800
282	1-7910-26	フィルターチップ 2149P-HR	15,500	15,800
282	1-7910-28	フィルターチップ 2065E-HR	15,500	15,800
282	1-7910-30	フィルターチップ 2069-HR	15,500	15,800
282	1-7910-33	フィルターチップ 2179-HR	15,500	15,800
282	1-7910-41	フィルターチップ 2139-RI	11,500	11,700
282	1-7910-43	フィルターチップ 2140-RI	11,500	11,700
282	1-7910-46	フィルターチップ 2149P-RI	11,500	11,700
282	1-7910-48	フィルターチップ 2065E-RI	11,500	11,700
282	1-7910-50	フィルターチップ 2069-RI	11,500	11,700
282	1-7910-53	フィルターチップ 2179-RI	11,500	11,700
283	2-1705-02	活性炭フィルターチップ5469	9,900	10,000
283	2-1705-12	活性炭フィルターチップ5069B	9,900	10,000
283	2-1705-03	活性炭フィルターチップ5479E	12,600	12,800
283	2-1705-13	活性炭フィルターチップ5079EB	12,600	12,800
285	2-5237-01	ピオラモピペットⅡ紙/ブラ 1mL	14,200	14,900
285	2-5237-02	ピオラモピペットⅡ紙/ブラ 2mL	18,000	18,900
285	2-5237-03	ピオラモピペットⅡ紙/ブラ 5mL	5,100	5,400
285	2-5237-04	ピオラモピペットⅡ紙/ブラ 10mL	5,500	5,800
285	2-5237-05	ピオラモピペットⅡ紙/ブラ 25mL	10,000	10,500
285	2-5237-06	ピオラモピペットⅡ紙/ブラ 50mL	9,100	9,600
285	2-5238-01	ピオラモピペットⅡブラ 1mL	17,400	18,300
285	2-5238-02	ピオラモピペットⅡブラ 2mL	22,000	23,100
285	2-5238-03	ピオラモピペットⅡブラ 5mL	6,000	5,300
285	2-5238-04	ピオラモピペットⅡブラ 10mL	6,700	7,100
285	2-5238-05	ピオラモピペットⅡブラ 25mL	11,900	12,500
285	2-5238-06	ピオラモピペットⅡブラ 50mL	10,900	11,500
303	2-1714-01	安全廃液システム6379-0004	20,500	21,500
303	2-1714-02	安全廃液システム6379-0010	29,400	30,800
304	2-5595-01	タイマー-TM-32T・ピンク	2,000	2,500
304	2-5595-02	タイマー-TM-32T・グリーン	2,000	2,500
304	2-5596-01	タイマー-TM-33T・ピンク	2,800	3,600
304	2-5596-02	タイマー-TM-33T・グリーン	2,800	3,600
304	2-5597-01	タイマー-TM-34T・ピンク	2,500	3,200
304	2-5597-02	タイマー-TM-34T・グリーン	2,500	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
281	2-4877-01	epTIPS シングル 93474	3,600	3,700
281	2-4877-02	epTIPS シングル 93476	3,600	3,700
305	2-3647-37	試薬 メチレンブルー・3水和物	3,000	4,500
305	2-3647-41	試薬 過塩素酸(70%)	3,400	3,500
305	2-3647-44	試薬 塩化カリウム	1,200	1,300
305	2-3647-59	試薬 炭酸ナトリウム・10水和物	1,200	2,200
305	2-3647-74	試薬 インドール試薬	3,900	5,600
305	2-3127-04	試薬130-02735	2,300	2,350
305	2-3127-12	試薬190-02475	2,400	2,450
305	2-3127-14	試薬200-01605	2,100	2,150
305	2-3127-15	試薬240-00045	2,300	2,350
305	2-3127-23	試薬160-01695	1,500	1,600
305	2-3127-24	試薬160-05015	1,200	1,300
307	2-4244-03	エキストラMA02 20L	29,400	24,900
307	2-4242-03	エキストラMA05 20L	29,400	24,900
307	2-4240-01	吸収剤 1.02051.0500	6,000	6,200
307	2-4240-02	吸収剤 1.01568.1000	6,300	6,500
307	2-4240-03	吸収剤 1.01568.5000	22,100	22,800
308	2-4239-01	吸収中和剤1.01596.1000	12,600	13,000
308	2-4238-01	吸収中和剤1.01591.1000	22,400	23,100
308	2-4295-01	水銀吸収用キット1.12576.0001	47,400	48,800
308	2-4295-11	水銀吸収用キット1.01569.0001	28,100	28,900
312	2-6428-04	高グルコースSH30262.01	5,000	5,100
312	2-6428-11	高グルコース81090004	3,200	3,300
312	2-6428-13	高グルコース81090008	3,200	3,300
312	2-6072-02	低グルコース81090003	3,200	3,300
312	2-6432-02	DMEM/F12SH30126.01	3,400	3,500
312	2-6432-03	DMEM/F12SH30261.01	3,100	3,200
312	2-6432-05	DMEM/F12SH30272.01	2,900	3,000
312	2-6432-14	DMEM/F1281090010	4,200	4,300
312	2-6429-11	RPMI164081090006	3,200	3,300
312	2-6433-02	Ham's F12SH30526.01	3,800	3,900
313	2-6401-03	イーグル基礎培地SH30265.01	2,800	2,900
313	2-6401-04	イーグル基礎培地81090005	3,200	3,300
313	2-6401-06	イーグル基礎培地81090009	6,900	7,100
313	2-6435-11	IMDM81090007	5,100	5,200
313	2-6438-02	McCoy's 5ASH30270.01	6,000	6,100
314	2-6441-01	緩衝液SH30028.02	1,500	1,600
314	2-6441-05	緩衝液SH30264.01	1,800	1,900
314	2-6441-07	緩衝液SH30029.02	2,100	2,200
314	2-6441-08	緩衝液SH30378.02	2,700	2,800
314	2-6441-09	緩衝液SH30258.01	4,600	3,300
314	2-6441-10	緩衝液81090011	3,600	3,700
314	2-6441-11	緩衝液81090012	3,900	4,000
314	2-6441-12	緩衝液SH30574.02	39,100	39,800
314	2-6439-01	粉末培地SH30003.03	3,300	5,000
314	2-6439-02	粉末培地SH30010.03	4,400	4,500
314	2-6439-03	粉末培地SH30011.02	4,400	4,500
314	2-6439-04	粉末培地SH30008.02	5,200	5,300
314	2-6439-05	粉末培地SH30005.02	11,300	11,500
314	2-6440-02	細胞解離用試薬SV30030.01	3,800	3,900
314	2-6451-01	幹細胞培養製品SH30876.KT	36,000	38,000
314	2-6451-02	幹細胞培養製品SH30877.KT	36,000	38,000
314	2-6451-03	幹細胞培養製品SH30875.KT	40,000	42,200
314	2-6451-04	幹細胞培養製品SH30892.KT	78,000	82,300
321	2-4302-02	マスターミックス制限酵素R5552S	5,400	6,000
321	2-4302-05	マスターミックス制限酵素R5101S	5,400	6,000
321	2-4302-07	マスターミックス制限酵素R5142S	5,400	6,000
321	2-4302-10	マスターミックス制限酵素R5131S	5,400	6,000
321	2-4302-11	マスターミックス制限酵素R5189S	5,400	6,000
321	2-4302-12	マスターミックス制限酵素R5547S	5,400	6,000
321	2-4302-13	マスターミックス制限酵素R5138S	5,400	6,000
321	2-4302-16	マスターミックス制限酵素R5145S	5,400	6,000
321	2-4302-17	マスターミックス制限酵素R5146S	5,400	6,000
323	2-4299-01	逆転写酵素M0368S	9,500	11,000
323	2-4299-02	逆転写酵素M0368L	19,000	22,000
323	2-4299-03	逆転写酵素M0368X	64,000	74,000
323	2-4299-04	逆転写酵素E6560S	18,000	21,500
323	2-4299-05	逆転写酵素E6560L	72,000	86,000
336	2-4293-01	PCR用dNTP溶液N0446S	26,000	28,500
339	2-4247-01	DNAマーカー-N3019S	11,000	13,000
339	2-4247-02	DNAマーカー-N3019L	44,000	52,000
339	2-4248-01	DNAマーカー-N3012S	10,000	12,000
339	2-4248-02	DNAマーカー-N3012L	40,000	48,000
339	2-4249-01	DNAマーカー-N3014S	10,000	12,000
339	2-4249-02	DNAマーカー-N3014L	40,000	48,000
339	2-4250-01	DNAマーカー-N3026S	11,000	13,000
339	2-4250-02	DNAマーカー-N3026L	44,000	52,000
339	2-4251-01	DNAマーカー-N3031S	11,000	13,000
339	2-4251-02	DNAマーカー-N3031L	44,000	52,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
305	2-3647-27	試薬 n-ペプタン	1,800	2,000
305	2-3647-29	試薬 塩化第二鉄 無水	1,400	2,300
339	2-4252-01	DNAマーカー-N3032S	11,000	13,000
339	2-4252-02	DNAマーカー-N3032L	44,000	52,000
339	2-4246-02	RNAマーカー-&ラダー-N0363S	13,500	16,000
339	2-4246-03	RNAマーカー-&ラダー-N2102S	10,000	12,000
339	2-4246-04	RNAマーカー-&ラダー-N0362S	10,000	12,000
347	2-4291-01	メンブレンNEF1000001PK	24,000	25,000
347	2-4291-02	メンブレンNEF1002001PK	32,000	34,000
347	2-4291-04	メンブレンNEF1005001PK	32,000	34,000
347	2-4260-01	試薬NEL103001EA	12,000	13,000
347	2-4260-02	試薬NEL104001EA	20,000	21,000
347	2-4260-03	試薬NEL105001EA	30,000	32,000
347	2-4296-01	試薬NEL120001EA	27,000	28,000
347	2-4296-02	試薬NEL121001EA	59,000	62,000
347	2-4296-03	試薬NEL122001EA	101,000	106,000
347	2-4292-01	試薬NEL112001EA	37,000	39,000
347	2-4292-02	試薬NEL113001EA	70,000	74,000
347	2-4287-01	試薬NEL602001KT	34,000	36,000
347	2-4287-02	試薬NEL616001KT	41,000	43,000
347	2-5215-01	試薬NEL300001EA	24,000	25,000
347	2-4290-01	メンブレンNEF994001PK	20,000	21,000
347	2-4290-02	メンブレンNEF986001PK	28,000	29,000
347	2-4290-03	メンブレンNEF1017001PK	39,000	41,000
347	2-4290-04	メンブレンNEF987001PK	30,000	32,000
347	2-4290-05	メンブレンNEF976001PK	41,000	43,000
347	2-4290-06	メンブレンNEF988001PK	43,000	45,000
347	2-4288-01	メンブレンNEF984001PK	28,000	29,000
347	2-4288-02	メンブレンNEF1018001PK	39,000	41,000
347	2-4288-03	メンブレンNEF972001PK	41,000	43,000
347	2-4288-04	メンブレンNEF983001PK	43,000	45,000
359	2-5892-01	豚肉検出キットN9300291	106,000	109,100
359	2-5892-02	豚肉検出キットN9300292	10,800	11,150
359	2-5892-03	豚肉検出キットN9300293	106,000	109,100
359	2-5892-04	豚肉検出キットN9300294	10,800	11,150

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2015・2016

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
36	3-1737-01	PVCクリアバッグCCB	2,850	3,000

 **アズワン株式会社**

- 大阪本社
東京支店
つくば営業所
神戸営業所
- 横浜支店
大宮営業所
広島営業所
- 名古屋支店
西東京営業所
高松営業所
- 札幌営業所
静岡営業所
福岡営業所
- 仙台営業所
京都営業所
沖縄営業所

価格改定表

アスレ研究設備カタログ2016

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
269	3-441-01	研究室用チェア TL-17L型	39,900	41,500
269	3-441-02	研究室用チェア TL-6L型	22,400	23,500
314	2-1686-03	安全キャビネット 1321パッケージ	1,130,000	1,150,000
314	2-1686-01	安全キャビネット 1355パッケージ	1,230,000	1,250,000
314	2-1686-04	安全キャビネット 1369パッケージ	1,390,000	1,400,000
314	2-1686-02	安全キャビネット 1357パッケージ	1,440,000	1,450,000
315	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,850,000	1,870,000
315	3-1336-02	安全キャビネット KS-12パッケージ	1,950,000	1,970,000
315	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,160,000	2,180,000
315	3-1336-04	安全キャビネット KS-18パッケージ	2,470,000	2,490,000

 **アズワン株式会社**

- 大阪本社
東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
つくば営業所 大宮営業所 西東京営業所 静岡営業所 京都営業所
神戸営業所 広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

研究用素材・材料&フッ素樹脂2015＞2016

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
123	1-6812-01	ゼテックスプラス31000-3015ZP	6,800	9,200
123	1-6812-02	ゼテックスプラス31000-3020ZP	8,700	10,300
123	1-6812-03	ゼテックスプラス31000-3030ZP	12,600	14,000
123	1-6812-04	ゼテックスプラス31000-3040ZP	16,500	16,600
127	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	13,900	14,200
155	3-1958-01	高温用耐火繊維1260バルク-5	8,500	9,200
155	3-1958-02	高温用耐火繊維1260バルク-20	21,800	23,500
155	3-1958-03	高温用耐火繊維1400バルク-5	12,800	14,000
155	3-1958-04	高温用耐火繊維1400バルク-20	43,300	47,000
155	3-1958-05	高温用耐火繊維1600バルク-5	136,000	147,000
155	3-1958-06	1260ブランケット8P ロール t6	9,200	10,000
155	3-1958-07	1260ブランケット8P ロール12.5	12,400	13,500
155	3-1958-08	1260ブランケット8P ロール t25	21,400	23,000
155	3-1958-09	1260ブランケット8P ロール t50	21,400	23,000
155	3-1958-10	1260ブランケット8P シート t6	18,400	20,000
155	3-1958-11	1260ブランケット8P シート12.5	18,400	20,000
155	3-1958-12	1260ブランケット8P シート t25	36,700	40,000
155	3-1958-13	1260ブランケット8P シート t50	36,700	40,000
155	3-1960-01	イソウールペーパー1260St0.5	22,200	24,000
155	3-1960-02	イソウールペーパー1260ペーパーSt1	34,000	37,000
155	3-1960-03	イソウールペーパー1260ペーパーSt2	66,000	71,500
155	3-1959-01	イソウールボード1260ボード12.5t	38,600	42,000
155	3-1959-02	イソウールボード1260ボード20t	38,600	42,000
155	3-1959-03	イソウールボード1260ボード25t	37,000	40,000
155	3-1959-04	イソウールボード1260ボード50t	37,000	40,000
155	3-1961-01	イソウールクロスG I 白	190,000	205,000
155	3-1961-02	イソウールクロスS I 白	206,000	223,000
155	3-1961-03	イソウールクロスG II 茶褐色	232,000	250,000
155	3-1961-04	イソウールクロスS II 茶褐色	240,000	260,000
160	6-373-02	ダイキングリース 50g	5,300	6,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
161	1-5584-03	PTFE配合多目的グリース 00580	2,800	2,700
164	1-9477-01	ステンレスコート SB-200A	4,650	4,190
164	1-9477-02	ステンレスコート SIL-200A耐熱用	4,650	4,190
196	4-4012-01	フッ素加工広口試薬瓶2197-0004	480	500
196	4-4012-02	フッ素加工広口試薬瓶2197-0008	710	740
196	4-4012-03	フッ素加工広口試薬瓶2197-0016	950	990
196	4-4012-04	フッ素加工広口試薬瓶 2197-0032	1,750	1,830
196	4-4012-05	フッ素加工大型広口瓶 2124-0005	3,610	3,790
196	4-5647-11	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0008	510	530
196	4-5647-12	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0016	710	740
196	4-5647-13	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0032	1,230	1,290
196	4-5647-04	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0005	3,760	3,950
196	4-5647-05	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010	5,190	5,450
196	1-6487-01	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020	27,560	28,940
196	1-6487-02	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050	33,300	34,960
199	2-9423-01	マイクロ波試料分解容器MSV-030-1	85,000	88,000
199	2-9423-02	マイクロ波試料分解容器MSVT-030-1	125,000	129,000
204	5-4020-01	把手付ビーカー 1511-1000	39,900	41,900
204	5-4020-02	把手付ビーカー 1511-3000	55,600	58,400
207	1-8777-01	遠心瓶 3127-0250	18,520	19,100
207	1-7907-01	オークリッジ遠心管 3114-0010	7,720	8,100
207	1-7907-02	オークリッジ遠心管 3114-0030	11,000	11,600
207	1-7907-03	オークリッジ遠心管 3114-0050	13,300	14,000
208	7-189-04	FEP分液ロート 500mL	26,000	27,300
227	7-222-01	フロート攪拌子 6630-0250	10,400	10,900
227	7-222-03	フロート攪拌子 6630-1000	18,000	18,900
227	7-222-05	フロート攪拌子 6630-4000	21,000	22,000
227	1-7886-01	フィッシュクリップ 8280-006	8,370	8,670
227	1-7886-02	フィッシュクリップ 8280-008	8,370	8,670

価格改定表

防災減災対策用品パンフレット

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
11	6-8415-01	試薬瓶転倒防止具(マグカップ)LL 6入	4,260	6,500
11	6-8415-02	試薬瓶転倒防止具(マグカップ) L 6入	3,330	6,000
11	6-8415-03	試薬瓶転倒防止具(マグカップ) M 6入	3,270	5,800
11	6-8415-04	試薬瓶転倒防止具(マグカップ) S 6入	3,210	5,700
33	8-6899-01	拡声器3900	4,500	5,300
34	0-9030-01	大判ミラーシート 003909	280	300
36	2-6322-01	フリードライヤー CL3680400	1,150	1,310
36	2-6322-02	フリードライヤー CL3682400	600	660
36	2-8961-01	レインウェア RF-8 オレンジ M	5,450	7,080
36	2-8961-02	レインウェア RF-8 オレンジ L	5,450	7,080
36	2-8961-03	レインウェア RF-8 オレンジ LL	5,450	7,080
36	2-8961-04	レインウェア RF-8 オレンジ 3L	5,450	7,080
36	2-8961-05	レインウェア RF-8 オレンジ 4L	5,450	7,080
37	1-3772-11	ポリヤッケ・パンツ RF-23-M	1,420	1,610
37	1-3772-12	ポリヤッケ・パンツ RF-23-L	1,420	1,610
37	1-3772-13	ポリヤッケ・パンツ RF-23-LL	1,420	1,610
37	1-3772-14	ポリヤッケ・パンツ RF-23-3L	1,420	1,610

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

横浜支店

名古屋支店

札幌営業所

仙台営業所

つくば営業所

大宮営業所

西東京営業所

静岡営業所

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

高松営業所

福岡営業所

沖縄営業所

価格改定表

ASTOOL生産現場向け副資材パンフレットvol. 2

平成28年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■ASTOOL生産現場向け副資材パンフレットvol. 2

平成28年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
17	2-8961-01	レインウェア RF-8 オレンジ M	5,450	7,080
17	2-8961-02	レインウェア RF-8 オレンジ L	5,450	7,080
17	2-8961-03	レインウェア RF-8 オレンジ LL	5,450	7,080
17	2-8961-04	レインウェア RF-8 オレンジ 3L	5,450	7,080
17	2-8961-05	レインウェア RF-8 オレンジ 4L	5,450	7,080
17	2-8962-01	レインウェア ネイビー M	5,450	7,080
17	2-8962-02	レインウェア ネイビー L	5,450	7,080
17	2-8962-03	レインウェア ネイビー LL	5,450	7,080
17	2-8962-04	レインウェア ネイビー 3L	5,450	7,080

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
17	2-8962-05	レインウェア ネイビー 4L	5,450	7,080
17	1-3772-11	ポリヤッケ・パンツ RF-23-M	1,420	1,610
17	1-3772-12	ポリヤッケ・パンツ RF-23-L	1,420	1,610
17	1-3772-13	ポリヤッケ・パンツ RF-23-LL	1,420	1,610
17	1-3772-14	ポリヤッケ・パンツ RF-23-3L	1,420	1,610
73	2-9530-01	カウンティングスケールCPB6K0. 1N	63,600	68,000
73	2-9530-02	カウンティングスケールCPB15K0. 2N	63,600	68,000
73	2-9530-03	カウンティングスケールCPB30K0. 5N	63,600	68,000
74	3-2573-01	サーマルイメージ放射温度計TG165	69,800	54,800