

価格改定表

研究用総合機器カタログ2015
サンクアスト産業用研究機器カタログ2015

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
6	1-9002-21	自然対流乾燥器ON-300S	99,800	104,000
6	1-9002-24	定温乾燥器ON-300S-R	99,800	104,000
6	1-9002-22	自然対流乾燥器ON-450S	111,000	118,000
6	1-9002-25	定温乾燥器ON-450S-R	111,000	118,000
6	1-9002-23	自然対流乾燥器ON-600S	143,000	148,000
6	1-9002-26	定温乾燥器ON-600S-R	143,000	148,000
8	1-9001-31	定温乾燥器 温度ロギング用ケーブル	3,000	3,400
15	1-6000-01	真空乾燥器(遠赤型)VO-FR1	434,000	420,000
16	1-9005-21	インキュベーターSIW-300S	120,000	128,000
16	1-9005-22	インキュベーターSIW-450S	145,000	148,000
16	1-9005-23	インキュベーターSIW-600S	175,000	178,000
16	1-9007-11	インキュベーターIW-300S	98,000	108,000
16	1-9007-12	インキュベーターIW-450S	120,000	128,000
16	1-9007-13	インキュベーターIW-600S	145,000	148,000
22	1-6150-01	クールインキュベーター ICI100	125,000	128,000
22	1-6150-02	クールインキュベーター ICI200	170,000	190,000
32	1-5844-11	ウォーターバス HWA-50A	36,100	36,000
32	1-5844-12	ウォーターバス HWA-50D	53,200	53,000
32	1-4596-11	ECオイルバス 専用スノコ	2,400	2,800
33	1-4595-21	ECウォーターバスEW-100R	25,200	25,000
33	1-2944-01	ECウォーターバスEW-100RD	37,400	37,000
33	1-4596-12	ECオイルバス 専用スノコ	2,400	2,800
35	1-2943-01	ECウォーターバスEW-100K	27,300	27,000
35	1-2944-02	ECウォーターバスEW-100KD	39,600	39,500
35	1-4596-12	ECウォーターバス角型スノコ	3,600	3,900
39	2-7824-01	低温恒温水槽(ペルチェ式) CTB-1	161,000	175,000
39	2-7824-02	低温恒温水槽(ペルチェ式) CTB-2	200,000	220,000
41	1-4596-11	ECオイルバス 専用スノコ	2,400	2,800
44	1-4596-21	ECオイルバスEO-200R	26,200	28,000
44	1-2947-01	ECオイルバスEO-200K	28,400	29,500
44	1-4596-11	ECオイルバス 専用スノコ	2,400	2,800
44	1-4596-12	ECウォーターバス角型スノコ	3,600	3,900
44	1-5845-11	オイルバス HOA-50A	37,400	39,800
45	1-4596-11	ECオイルバス 専用スノコ	2,400	2,800
48	1-9418-05	恒温バス BT-60	28,000	37,000
48	1-9418-06	恒温バス BT-80	33,000	39,000
48	1-9418-04	バスツール(恒温バス) BT-100	38,000	43,000
49	1-1983-01	ピーカーダイバーホルダー BH-100	6,760	6,700
49	1-1983-02	ピーカーダイバーホルダー BH-200	7,210	7,200
49	1-1983-04	ピーカーダイバーホルダー BH-500	8,480	8,400
49	1-1983-05	ピーカーダイバーホルダー BH-1000	9,480	9,400
50	1-5903-01	パストリトメントS5525-4OZ	8,000	9,100
50	1-3072-01	恒温槽用防食防錆剤 クリアーバス	13,500	16,000
52	1-9385-23	エコノミーホットプレートEHP-400N	65,000	58,000
55	1-7565-01	デジタルホットプレート HP-1SA	98,600	99,500
55	1-7565-02	デジタルホットプレート HP-1LA	125,400	128,000
55	1-7566-01	プログラムホットプレート HP-2SA	105,600	109,000
55	1-7566-02	プログラムホットプレート HP-2LA	135,300	138,000
60	2-7843-03	汎用ホットプレート HP6050	80,000	65,000
65	2-7902-01	ピーカー加熱冷却ユニット MC-1	120,000	135,000
70	1-5951-11	クールプレート用アルミビーズバス	16,000	14,800
70	1-5951-12	クールプレート用保冷ケース	8,500	7,800
77	1-6033-11	高性能マッフル炉 HPM-0N	350,000	368,000
77	1-6033-12	高性能マッフル炉 HPM-1N	378,000	398,000
77	1-6033-13	高性能マッフル炉 HPM-2N	608,000	638,000
78	1-5925-01	ガス置換マッフル炉 HPM-0G	460,000	485,000
78	1-5925-02	ガス置換マッフル炉 HPM-1G	510,000	535,000
78	1-5925-03	ガス置換マッフル炉 HPM-2G	720,000	758,000
78	1-1611-01	超高温電気炉 HTR-1010	1,800,000	1,900,000
79	3-1474-01	スリーゾーン電気炉3ZTF-50	850,000	890,000
80	1-7555-21	プログラム管状電気炉 TMF-300N	262,000	275,000
80	1-7555-42	プログラム管状電気炉TMF-500N	298,000	315,000
80	1-7555-23	プログラム管状電気炉 TMF-700N	465,000	490,000
96	1-096-15	キャリークール 301CN	367,000	348,000
107	2-2042-01	卓上製氷機 HZB-12	98,000	93,000
116	1-1341-01	デジタル攪拌機 BL-300D	93,400	80,900
116	1-1341-02	デジタル攪拌機 BLG-2D	115,000	99,500
116	1-1341-03	デジタル攪拌機 BLG-3D	115,000	99,500
116	1-1341-04	デジタル攪拌機 BLG-4D	115,000	99,500
120	1-305-11	卓上型万能ミキサー KMM770	136,000	140,000
120	1-305-21	卓上型万能ミキサー交換用ステンレスボール	21,000	23,000
120	1-305-22	卓上型万能ミキサー交換用ホイッパー12本	16,000	18,000
125	1-9401-03	PTFE攪拌羽根 75×20×4	540	490
125	1-9401-04	PTFE攪拌羽根 90×24×4	710	590
131	2-4991-01	マグネチックスターラーHS-1AN	25,400	23,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
131	2-4992-01	マグネチックスターラーHS-1DN	35,600	32,400
137	1-4609-21	マグネチックスターラー CS-1	24,800	23,000
137	1-4609-22	マグネチックスターラー CS-4	29,700	27,000
137	1-4609-23	マグネチックスターラー CB-1	24,800	23,000
137	1-4609-24	マグネチックスターラー CB-4	29,700	27,000
138	3-1493-02	パワースターラーVPS-200S	69,500	72,000
142	1-4606-42	ホットスターラーREXIM RSH-1DN	37,600	34,200
142	1-4607-42	ホットスターラーREXIM RSH-4DN	104,000	99,000
142	1-4608-32	ホットスターラーREXIM RSH-6DN	180,000	138,000
142	1-4606-31	ホットスターラーREXIM RSH-1AN	31,200	28,400
142	1-4607-51	ホットスターラーREXIM RSH-4AN	97,900	89,000
142	1-4608-41	ホットスターラーREXIM RSH-6AN	168,000	118,000
143	2-4989-01	パソリナホットスターラーCT-3HAT	36,800	29,000
143	2-4989-02	パソリナホットスターラーCT-5HAT	44,500	35,000
143	1-2937-01	ホットスターラーHSH-1A	40,000	34,000
143	1-2945-01	ホットスターラーHSH-1D	50,200	45,000
148	1-5477-01	デジタルホットスターラー DP-1S	110,900	115,000
148	1-5477-02	デジタルホットスターラー DP-1M	152,900	158,000
148	1-5477-03	デジタルホットスターラー DP-1L	192,200	198,000
148	1-5478-01	プログラムホットスターラー DP-2S	135,300	138,000
148	1-5478-02	プログラムホットスターラー DP-2M	167,200	169,000
148	1-5478-03	プログラムホットスターラー DP-2L	204,500	210,000
151	1-4206-21	回転子 001.1910 5個入	950	910
151	1-4206-22	回転子 001.1915 5個入	950	910
151	1-4206-23	回転子 001.1920 5個入	950	910
151	1-4206-28	回転子001.1945-5 5個入	1,600	1,520
151	1-4206-29	回転子001.1950-5 5個入	1,600	1,520
151	1-4206-30	回転子001.1955-5 5個入	2,700	2,570
151	9-870-01	ラボラン回転子 10X4mm 11入	2,000	1,900
151	9-870-02	ラボラン回転子 15X5mm 11入	2,000	1,900
151	9-870-03	ラボラン回転子 20X7mm 11入	2,000	1,900
151	2-4760-01	オクタゴンカラー攪拌子371090019	800	720
151	2-4760-02	オクタゴンカラー攪拌子371090020	800	720
151	2-4760-03	オクタゴンカラー攪拌子371090021	800	720
154	2-8259-01	回転子取り出し器 F37786-1000	3,100	2,800
155	1-4610-41	試験管ミキサーTRIO TM-1N	21,700	19,800
155	1-4610-42	試験管ミキサーTRIO TM-1FN	27,800	25,300
155	1-4610-43	試験管ミキサーTRIO TM-2N	27,800	25,300
155	1-4610-44	試験管ミキサーTRIO TM-2FN	33,800	30,800
155	1-4611-21	試験管ミキサーTRIO HM-1N	26,600	24,200
155	1-4611-22	試験管ミキサーTRIO HM-1FN	32,600	29,700
155	1-4611-23	試験管ミキサーTRIO HM-2N	32,600	29,700
155	1-4611-24	試験管ミキサーTRIO HM-2FN	38,700	35,200
155	1-4610-31	試験管ミキサー SA	480	400
155	1-4610-32	試験管ミキサー AB	600	500
155	1-4610-33	試験管ミキサー FA	1,500	1,200
155	1-4610-35	試験管ミキサー MB	910	750
164	1-205-05	ラボシェイカー用ホルダー F-01	21,000	21,500
164	1-205-06	ラボシェイカー用ホルダー F-02	29,000	21,000
164	1-205-07	ラボシェイカー用ホルダー F-03	20,900	20,500
168	1-5182-12	チューブローテーター用5mlホルダー	12,000	15,000
171	1-6682-11	ホモジナイザー 30750	69,400	65,000
171	1-6682-12	ホモジナイザー 30750H	69,400	65,000
173	1-7722-02	ホモジナイザー K-7S	94,700	82,000
173	1-7722-03	ホモジナイザー K-12S	102,000	87,800
173	1-7722-04	ホモジナイザー K-20S	120,000	104,000
173	1-7722-05	ホモジナイザー K-30S	131,000	113,000
176	1-8505-01	マイクロチューブホモジナイザー 23M	6,000	7,000
185	5-3252-01	凍結粉碎機 TPH-01	208,700	248,000
187	5-5358-21	バッグミキサーミニックス100VPC	435,000	390,000
187	5-5358-11	バッグミキサーミニ BAGPAGE100	45,200	36,000
187	5-5358-12	バッグミキサー BAGLIGHT100	10,200	8,400
188	2-920-02	検体バッグフィルター付きAS207	14,800	11,800
188	2-6391-07	サニセックテストバッグ厚手フィルタ付き	17,800	15,700
201	7-340-01	PTFE球鉄芯入 1/4インチ	4,480	2,060
201	7-340-02	PTFE球鉄芯入 1/2インチ	6,200	2,850
241	1-3489-01	マイクロチューブポンプセットFP1001	79,200	65,000
241	1-3489-02	マイクロチューブポンプセットFP1002	81,800	67,000
241	1-3490-01	チューブポンプセットFP3001515	130,000	113,000
241	1-3490-02	チューブポンプセットFP6001515	170,000	138,000
241	1-3488-01	チューブポンプセットFPC1001515	139,000	110,000
242	1-3519-13	チューピングポンプ用オプションDG-1	38,800	28,000
242	1-3519-14	チューピングポンプ用オプションDG-2	43,700	31,000
242	1-3519-15	チューピングポンプ用オプション1515	48,500	35,000
242	1-3519-16	チューピングポンプ用オプション2515	48,500	35,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
244	1-5425-03	チュービングポンプ ISO-313X	38,300	38,500
254	1-1506-11	ダイヤフラムポンプLFP122202D	10,000	10,700
255	1-1503-01	ダイヤフラム小型圧力ポンプ2100-12	15,000	16,100
255	1-1503-02	ダイヤフラム小圧力ポンプ2100-740	16,500	17,700
255	1-1504-01	ダイヤフラム圧力ポンプ 3526-144	11,000	11,900
255	1-1505-01	ダイヤフラム圧力ポンプ 4405-143	17,500	18,800
255	1-1505-02	ダイヤフラム圧力ポンプ 4405-343	18,000	19,200
256	1-7899-01	シールレスポンプ SL-2S	26,000	27,000
256	1-7899-02	シールレスポンプ SL-3S	31,400	32,000
256	1-7899-03	シールレスポンプ SL-5SN(H)	33,000	35,000
256	1-7899-04	シールレスポンプ SL-5SN(U)	33,000	35,000
256	1-7899-05	シールレスポンプ SL-7SN(H)	40,400	38,000
256	1-7899-06	シールレスポンプ SL-7SN(U)	40,400	38,000
256	1-7899-07	シールレスポンプ SL-10S	49,400	53,000
256	1-7899-08	シールレスポンプ SL-20S	58,800	62,000
256	1-7899-09	シールレスポンプ SL-20	56,000	59,000
256	1-7899-10	シールレスポンプ SL-20SN(H)	59,400	64,000
256	1-7899-11	シールレスポンプ SL-20SN(U)	59,400	64,000
256	1-7899-12	シールレスポンプ SL-20N(H)	56,000	59,000
256	1-7899-13	シールレスポンプ SL-20N(U)	56,000	59,000
256	1-7899-16	シールレスポンプ SL-35N 50Hz	86,200	88,000
256	1-7899-17	シールレスポンプ SL-35N 60Hz	86,200	88,000
256	1-7899-18	シールレスポンプ SL-40N 50Hz	123,000	122,000
256	1-7899-19	シールレスポンプ SL-40N 60Hz	123,000	122,000
256	1-7899-20	シールレスポンプ SL-75N 50Hz	161,200	162,000
256	1-7899-21	シールレスポンプ SL-75N 60Hz	161,200	162,000
260	1-5044-11	電磁駆動式送液ポンプMW-901EEA	20,000	18,000
260	1-5044-12	電磁式送液ポンプ MW-902EEA	21,000	19,000
262	1-2659-01	水中ポンプ用フロートスイッチLS-O12	10,500	11,600
264	1-6428-01	ケミカルポータブルポンプ CB-235J	105,000	116,000
264	1-6428-02	ケミカルポンプCB-365-1000	179,000	194,000
264	1-6428-03	ケミカルポンプCB-365-500	179,000	194,000
264	1-6428-04	ケミカルポータブルポンプ CB-365F	277,000	292,000
264	1-6428-05	ケミカルポータブルポンプCB-365SE	295,000	312,000
264	1-6428-06	ケミカルポータブルポンプCB360SEA	369,000	394,000
267	1-3344-01	サイフォンポンプBL-2	360	270
269	1-2509-01	エアーポンプXP-30	27,000	40,000
269	1-2509-02	エアーポンプXP-40	27,000	43,000
269	1-2509-03	エアーポンプXP-60	39,000	47,000
269	1-2509-04	エアーポンプXP-80	43,000	52,000
278	1-7444-01	エアーコンプレッサ ACP-50	37,500	42,000
291	2-943-01	エコミー油回転真空ポンプAOP42C	13,800	16,800
291	2-943-02	エコミー油回転真空ポンプAOP70C	17,800	21,800
291	2-943-03	エコミー油回転真空ポンプAOP100C	25,800	28,000
292	2-928-02	油回転真空ポンプAVRI-60	71,500	69,500
304	1-2104-01	吸気アダプター □50吸気アダプター	3,400	4,000
304	1-2104-02	吸気アダプター KF25吸気アダプター	3,400	4,000
309	2-958-01	分析天秤IUZ-101	250,000	240,000
320	1-9992-05	コンパクト天秤500gO1g	18,600	17,500
320	1-9992-06	コンパクト天秤2000gO1g	23,400	22,000
320	1-9992-07	コンパクト天秤4000gO1g	31,000	27,500
329	2-9843-01	ポータブル台はかりPB-30	63,700	58,000
329	2-9843-02	ポータブル台はかりPB-60	63,700	58,000
329	2-9843-03	ポータブル台はかりPB-150	63,700	58,000
330	2-9844-01	デジタル台はかりBW-1N-30	69,200	69,000
330	2-9844-02	デジタル台はかりBW-1N-60	75,000	73,000
330	2-9844-03	デジタル台はかりBW-1N-150	75,000	76,000
355	1-592-01	温度計用プローブ 900-30	18,000	20,000
355	1-592-07	温度計用プローブ 2459-07	3,000	3,500
355	1-592-09	温度計用プローブ延長コード2459-22	9,500	11,000
359	1-6123-02	デジタル卓上型温度調節器TJA-450P	30,000	32,000
359	1-6124-02	デジタル高精度温度調節器TJA-550P	35,000	37,000
360	1-6540-01	デジタル温度調節器 TR-KN	21,800	24,000
360	1-6540-02	デジタル温度調節器 TR-KN-T	38,500	40,000
360	1-5719-03	デジタル温度調節器TR-P	28,000	31,000
360	1-5719-04	デジタル温度調節器TR-K	28,000	31,000
360	1-5719-01	フリー電源デジタル温度調節器 TS-P	35,000	39,000
360	1-5719-02	フリー電源デジタル温度調節器 TS-K	35,000	39,000
360	1-5724-01	フリー電源デジタル温度調節器TS-K3	103,000	114,000
362	1-4599-01	ECサーモ 1型	15,200	15,000
362	1-4599-02	ECサーモ 2型	15,200	15,000
363	1-5826-11	デジタル温度調節器 TC-1NK	21,600	23,500
363	1-5826-12	デジタル温度調節器 TC-1NP	22,900	24,500
363	1-5825-11	デジタル温度調節器 TP-4NK	23,100	25,000
363	1-5825-12	デジタル温度調節器 TP-4NP	24,200	26,000
363	3-1483-01	放射型温度調節器TRT-301TC	126,000	98,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
364	1-6125-01	温度過昇防止器 TL-400	33,000	35,000
365	3-1482-01	放射型温度過昇防止器TRT301-AL	130,000	98,000
365	3-1484-01	放射型温度過昇防止器TRT-PUCAL	69,800	58,000
365	3-1484-11	放射型温度過昇防止器PU251MT-A	134,000	118,000
365	3-1484-12	放射型温度過昇防止器PU751MT-A	148,000	128,000
365	3-1484-13	放射型温度過昇防止器PC301HT-A	59,800	48,000
365	3-1484-14	放射型温度過昇防止器PC151HT-A	45,000	38,000
369	5-1080-08	測温抵抗体 TSR-3. 2-350K-L	15,000	18,000
381	6-7702-01	標準温度計(棒状) No. 0 成績書付	36,000	40,000
381	6-7702-02	標準温度計(棒状) No. 1 成績書付	11,500	13,000
381	6-7702-03	標準温度計(棒状) No. 2 成績書付	13,500	15,000
381	6-7702-04	標準温度計(棒状) No. 3 成績書付	15,000	17,000
381	6-7702-05	標準温度計(棒状) No. 4 成績書付	18,000	20,000
381	6-7702-06	標準温度計(棒状) No. 5 成績書付	23,500	26,000
381	6-7702-07	標準温度計(棒状) No. 6 成績書付	30,000	33,000
381	6-7702-08	標準温度計(棒状) No. 7 成績書付	37,000	41,000
381	6-7703-01	標準温度計(二重管) No. 0	48,000	53,000
381	6-7703-02	標準温度計(二重管) No. 1	24,500	27,000
381	6-7703-03	標準温度計(二重管) No. 2	27,000	30,000
381	6-7703-04	標準温度計(二重管) No. 3	31,000	34,000
381	6-7703-05	標準温度計(二重管) No. 4	36,000	40,000
381	6-7703-06	標準温度計(二重管) No. 5	47,000	52,000
381	6-7703-07	標準温度計(二重管) No. 6	54,000	60,000
381	6-7703-08	標準温度計(二重管) No. 7	62,000	69,000
386	1-3556-01	温湿度データロガー HD2717T. DR	64,000	69,400
386	1-3556-02	温湿度データロガー HD2717T. DR	64,000	69,400
386	1-3556-11	温湿度トランスミッターデータロガーS. TV	40,800	42,300
386	1-3556-12	温湿度データロガー S. TC1. 2	45,500	47,100
386	1-3556-13	温湿度データロガー S. TC1. 2P	44,100	45,700
386	1-3556-14	温湿度データロガー S. TC1. 5	54,100	56,000
386	1-3556-15	温湿度データロガー S. TC1. 5P	52,400	54,300
386	1-3746-01	温湿度トランスミッターHD9008TRR	62,100	64,300
386	1-3746-02	温湿度トランスミッターHD9009TRR	62,100	64,300
386	1-3746-11	温湿度トランスミッターHD9007A-1	35,600	36,900
386	1-3746-12	温湿度トランスミッターHD9007A-2	38,600	40,000
388	2-900-01	ソーラー大画面温湿度計DT-7	2,800	1,980
389	1-5780-01	大表示温湿度計EM913NR	5,170	4,000
408	2-2957-21	データロガーEC800A	26,200	22,000
408	2-2957-22	データロガーEC850A	42,400	36,800
408	2-2957-31	Li電池2/3AA(3. 6V)12928	1,710	1,500
408	2-2957-33	データロガーDataSuite-ML	3,880	3,400
415	1-3447-01	温湿度計データロガーHD2101. 2K	124,900	129,400
415	1-3447-02	温湿度計HD2301. 0	42,200	45,100
415	1-3447-11	温湿度計データロガーHP473ACR	45,800	50,300
415	1-3447-12	温湿度計データロガーHP474ACR	46,900	51,400
415	1-3447-13	温湿度計データロガーHP475ACR	85,500	91,400
421	1-054-01	pH計 AS800	63,000	59,000
425	1-3702-02	電極保存液ECRE006	6,100	9,400
435	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	26,600	23,000
435	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	9,400	8,100
436	1-4094-21	ラコムテスターpH計 pHTestr10	16,100	16,000
436	1-4094-22	ラコムテスターpH計 pHTestr20	17,900	18,000
436	1-4094-23	ラコムテスターpH計 pHTestr30	20,100	20,000
444	2-902-01	防水導電率計AS650	12,800	11,000
445	1-709-01	導電率計ULTRAPEN PT1	25,500	22,000
445	6-7016-06	校正液12. 88mS 480mlボトル	2,900	2,200
448	2-9349-01	ORP計ULTRAPEN PT-3	27,800	24,000
451	1-2840-01	データロガー HD2109. 2K	128,800	133,400
451	1-2840-11	データロガープローブ DO9709SS	104,200	107,900
483	1-1545-11	酸素モニター SOX-MO1交換用センサ	15,000	18,000
486	1-2403-02	エアーチェッカー MB-530	35,000	45,000
486	1-2403-11	エアーチェッカー乾電池バック	4,500	5,500
495	2-8163-01	ガスアラート GAXT-Z シアン化水素	98,000	69,000
495	2-8163-02	ガスアラート GAXT-D 二酸化窒素	98,000	69,000
495	2-8163-03	ガスアラート GAXT-A アンモニア	98,000	86,000
495	2-8163-04	ガスアラート GAXT-V 二酸化塩素	98,000	69,000
495	2-8163-05	ガスアラート GAXT-C-DL 塩素	98,000	69,000
505	1-2559-01	照度・輝度・放射照度計HD2302. 0	65,100	70,000
505	1-2559-02	照度・輝度・放射照度計HD2102. 2K	123,500	127,900
505	1-2559-11	照度プローブ LP471PHOT	44,100	50,000
505	1-2559-12	輝度プローブ LP471LUM2	83,600	86,500
505	1-2559-13	PAR光合成放射プローブLP471PAR	57,900	61,700
505	1-2559-14	放射照度プローブLP471PYRA035	136,700	124,200
505	1-2559-15	放射照度プローブ LP471RAD	49,700	52,900
505	1-2559-16	放射照度プローブ LP471UVA	69,500	72,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
505	1-2559-17	放射照度プローブ LP471UVB	71,400	74,000
505	1-2559-18	放射照度プローブ LP471UVC	87,700	90,800
505	1-2559-20	水準調整用ベース LPBL	23,200	22,900
508	1-2953-01	ハイブリッド風速表示計TFV-01	28,000	14,800
508	1-2953-11	ハイブリッド風速表示計外部センサー	12,000	8,000
512	1-3460-01	騒音計TM-102	14,000	13,500
512	1-3460-02	データロガー騒音計TM-103	35,700	30,700
539	2-3359-01	エクスポケット差圧計 DM-280	21,000	19,000
539	2-3360-01	エクスポケット圧力計 PM-281	21,600	19,500
544	1-3559-01	圧力計KDM30-500kPaG-BBL	27,500	29,500
544	1-3559-02	圧力計KDM30-1MPaG-B-BL	27,500	29,500
544	1-3559-03	圧力計KDM30-10MPaG-B-BL	27,500	29,500
544	2-9204-01	圧力計KDM30-500kPaG-BYL	27,500	29,500
544	2-9204-02	圧力計KDM30-1MPaG-B-YL	27,500	29,500
544	2-9204-03	圧力計KDM30-10MPaG-B-YL	27,500	29,500
544	2-9205-01	圧力計KDM30-500kPaG-BRE	27,500	29,500
544	2-9205-02	圧力計KDM30-1MPaG-B-RE	27,500	29,500
544	2-9205-03	圧力計KDM30-10MPaG-B-RE	27,500	29,500
551	1-053-01	流量計 NPT3/8メス DF067	13,500	11,400
551	1-053-02	流量計 G1/4オス DF0671	13,500	11,400
551	1-053-03	流量計 G1/2オス DF0671-44	13,500	11,400
558	2-984-01	液面検知機CLLAS-4	76,000	69,000
563	1-2158-01	携帯型デイスボ粘度計 PDVdi-120	198,000	210,000
563	1-5764-01	デイスボザブル粘度計 PDV-100	269,000	285,000
563	1-4523-01	携帯型デイスボ粘度計 PDVa-100	510,000	540,000
563	1-2158-11	携帯型デイスボ粘度計PDVdi-1001	62,000	67,000
563	1-5764-11	携帯型デイスボ粘度計 PDVP-1001	73,000	79,000
574	1-1563-01	ハロゲン水分計65g0001g	213,000	183,000
574	1-1563-02	ハロゲン水分計150g001g	198,000	173,000
585	2-3366-01	エクスポケット回転計 RM-250	13,300	12,000
595	2-4073-01	双眼実体顕微鏡単一倍率S-20L 20×	35,300	32,000
595	2-4073-03	双眼実体顕微鏡単一倍率S-20L 60×	39,600	33,000
595	1-3444-01	実体顕微鏡ST-30R/DL-LED	51,100	47,000
595	1-7058-21	双眼実体顕微鏡 YLC-ST-115	69,200	62,000
595	1-7058-15	LEDリングランプ MIC-O96G	35,300	30,000
596	1-1925-01	ズーム実体顕微鏡 CP745 双眼	93,800	108,000
596	1-1925-02	ズーム実体顕微鏡 CP745 三眼	107,000	120,000
597	2-5048-01	ズーム双眼実体顕微鏡SZ-3000	136,000	122,400
597	2-5711-01	実体双眼顕微鏡 SZ-3003	169,000	145,000
599	1-9940-01	実体顕微鏡用LED照明装置MIC-199	30,900	26,000
600	1-3432-01	三眼金属顕微鏡NJF-120A	226,000	198,000
600	1-1928-01	金属顕微鏡 MT-320	235,000	198,000
600	1-3431-01	倒立三眼金属顕微鏡NIM-100	341,000	298,000
601	1-3445-01	生物顕微鏡M-100FL-LED	39,200	33,000
601	1-3445-02	生物顕微鏡E-300HQ-LED	54,600	48,000
602	1-7060-01	生物顕微鏡 YLC-BM-3S	143,000	119,000
604	8-4171-01	生物顕微鏡 E-136-LED	62,700	55,000
604	8-4171-02	生物顕微鏡 E-138-LED	89,000	95,000
606	1-7061-12	顕微鏡モニターカメラ MIC-141	52,300	75,000
606	1-7061-13	顕微鏡モニターカメラ MIC-142	78,400	89,500
610	1-1268-01	デジタルマイクロスコープ500X	22,600	19,800
612	2-9560-01	デジタルマイクロスコープUM06	98,000	83,000
620	2-876-01	レンズクリナー3#	1,000	980
623	1-571-01	ファイバースコープPST2486ESAR2	155,000	148,000
630	0-8185-01	ペンライト ブラック	2,200	2,700
630	0-8185-02	ペンライト グリーン	2,200	2,700
630	0-8185-03	ペンライト ブルー	2,200	2,700
630	0-8185-04	ペンライト シルバー	2,200	2,700
642	2-5619-01	繰り出しルーパー R231	1,500	2,500
642	2-5619-02	繰り出しルーパー R232	2,400	3,400
642	2-5619-03	繰り出しルーパー R233	2,400	3,400
654	2-5134-01	角度計 BB01B	9,700	9,600
672	1-2026-01	防振架台AVT	158,000	130,000
697	2-9377-01	デザインチェア-CH-566ASX-BL	28,000	25,000
697	2-9377-02	デザインチェア-CH-566ASX-BK	28,000	25,000
698	3-441-01	研究室用チェア TL-17L型	41,500	42,200
698	3-441-02	研究室用チェア TL-6L型	23,500	23,100
699	1-2436-01	スツールTSS-16RL-STCC-GR	54,600	57,800
699	1-2436-02	スツールTSS-16RL-STCC-BL	54,600	57,800
699	1-2436-03	スツールTSS-16RL-STCCLWI	54,600	57,800
703	1-9273-01	スタンドワークチェア UWS-100	30,700	32,000
704	3-442-01	スタックイス T-5	10,500	10,560
705	1-6066-01	回転式スツール RB-1	17,000	18,400
706	1-6132-01	回転ローベンチ LRB-01	13,400	14,000
722	3-5604-01	薬品庫 SS-O96MG	146,640	151,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
722	3-5604-02	薬品庫 SS-O99MG	183,000	185,500
722	3-5604-12	ストップバーSS099MG, 189MG用	4,600	4,700
731	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	53,500	51,000
731	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	33,600	31,900
731	3-035-19	耐薬引違保管庫N-180G・OW	87,200	83,000
731	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	79,000	75,000
734	1-3454-04	薬品保管庫N-230R-D・OW	40,000	38,000
734	1-3454-05	薬品保管庫N-330R-D・OW	55,000	52,000
734	1-3454-06	薬品保管庫N-360R-D・OW	74,000	70,000
782	2-2003-01	簡易グローブボックス2200ANM/XL	25,300	22,800
784	1-9609-01	ハイパロン手袋DBGHY15/6-8.5	61,400	41,100
784	1-9609-02	ハイパロン手袋DBGHY15/8-8.5	58,900	43,100
784	1-9610-01	ネオブレン手袋DBG-NE 15/6-8	43,600	30,700
784	1-9610-02	ネオブレン手袋DBG-NE 15/8-8	44,400	33,100
814	1-055-01	ステンレスデシケーター SD型	56,000	62,000
816	1-5001-11	カートリッジ式シリカゲルII型	2,200	2,400
816	1-042-11	カートリッジ式シリカゲルI型	2,400	2,600
837	2-8083-01	ポトルキャリアー F11640-0001	9,500	8,500
840	2-830-01	ビペットスタンドC37384010E	2,700	2,400
846	3-237-01	ロータリーシリンダー掛	36,000	28,000
858	3-5633-02	ラボシェルフ AS1220・RA1890	104,000	125,000
858	3-5633-01	ラボシェルフAS1520・RA1890	111,000	134,000
858	3-5633-03	ラボシェルフ MS1220・RA1890	107,000	130,000
858	3-5633-04	ラボシェルフ MS1520・RA1890	114,000	138,000
858	3-5633-05	ラボシェルフ MS1820・RA1890	122,000	145,000
868	1-3965-01	耐火金庫 OSS-E	74,000	78,000
868	1-3965-02	耐火金庫 ONS-E	122,000	129,000
868	1-3965-03	耐火金庫 OSD-E	140,000	147,000
890	1-9531-11	ゴールドリフター GLH-120HL青	50,000	63,500
890	1-9531-12	ゴールドリフター GLH-150HL青	64,500	78,400
890	1-9531-13	ゴールドリフター GLH-250HL青	79,000	105,400
890	1-9531-14	ゴールドリフター GLH-500MHL青	121,100	148,700
890	1-9531-15	ゴールドリフター GLH-500LHL青	173,700	202,700
890	1-9531-16	ゴールドリフター GLH-750HL青	171,100	197,300
890	3-451-02	リフトハンドカー GLH-120	53,000	74,000
890	3-451-01	リフトハンドカー GLH-150	66,600	83,300
890	3-452-01	リフトハンドカー GLH-250	80,000	108,700
890	3-451-03	リフトハンドカー GLH-500S	110,600	137,800
890	3-451-04	リフトハンドカー GLH-500M	122,400	152,400
890	3-451-05	リフトハンドカー GLH-500L	173,700	200,500
890	3-451-06	リフトハンドカー GLH-750	171,100	198,400
891	1-2334-01	ボンベ運搬車KSハンドトラック	26,000	27,000
902	1-8403-02	ペトリディッシュ 217554607	3,200	3,100
902	1-8403-03	ペトリディッシュ 217554804	3,100	3,200
905	1-2424-11	ディッシュP35G-2-14C-GRID	44,500	44,700
907	2-8589-03	細胞培養フラスコVTC-F175V	9,150	8,200
907	2-8589-05	細胞培養フラスコVTC-F75P	9,000	9,400
907	2-8589-06	細胞培養フラスコVTC-F175P	7,100	7,500
924	2-7121-08	凍結面粘着ラベルM71-98-499	6,400	7,100
959	1-4633-11	ディスボスティック DS-1	7,600	7,200
959	1-4633-12	ディスボスティック DS-2	7,600	7,200
959	1-4633-13	ディスボスティック DS-3	7,600	7,200
993	2-5715-01	デジタルビュレットsolarus20ml	158,000	150,000
993	2-5715-02	デジタルビュレットsolarus50ml	158,000	150,000
994	2-5386-03	EMサイクルディスベンサー 1~5ML	60,800	56,200
994	2-5386-06	EMサイクルディスベンサー10~60ML	91,800	84,800
1000	2-452-32	EMビータスタスタード 9905000	55,000	52,000
1022	1-1473-01	フリーズボックス 61000281	12,800	15,000
1022	1-1473-02	フリーズボックス 61000200	13,700	11,500
1025	1-2031-02	アイスパン 18848-4102	15,200	14,900
1026	4-5328-01	デュワーフラスコ(細口シリンダー型)1C	20,600	19,200
1026	4-5328-02	デュワーフラスコ(細口シリンダー型)3C	21,800	20,300
1026	4-5328-03	デュワーフラスコ(細口シリンダー型)6C	24,200	22,600
1026	4-5328-04	デュワーフラスコ(細口シリンダー型)9C	25,500	23,800
1026	4-5328-05	デュワーフラスコ 細口シリンダー型12C	28,600	26,700
1026	4-5328-06	デュワーフラスコ 細口シリンダー型16C	38,100	35,600
1026	4-5328-07	デュワーフラスコ グリップ付G9C	33,600	28,000
1026	4-5328-08	デュワーフラスコ グリップ付G12C	39,000	32,500
1026	4-5328-09	デュワーフラスコ グリップ付G16C	45,000	37,500
1026	5-393-04	デュワーフラスコ 24AL 10L	146,500	135,000
1041	1-6898-01	小動物用手術セットS10010	15,000	18,000
1041	1-6898-02	小動物用手術セットS10013	8,000	10,000
1041	1-6898-03	小動物用手術セットS10015	4,300	5,300
1041	1-6898-04	小動物用手術セットS10018	156,000	160,000
1046	2-013-01	組織片分離用 培養有柄針	240	290

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1050	2-6330-01	ステンレスハサミ 鳥ハサミ 5505	13,900	14,800
1053	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし	500	430
1053	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし	700	640
1053	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト	1,390	1,160
1053	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ	1,390	1,160
1053	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー	1,390	1,160
1053	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン	1,390	1,160
1053	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク	1,390	1,160
1053	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー	1,390	1,160
1053	1-3381-01	スライドガラス45°・ホワイト	1,390	1,160
1053	1-3381-02	スライドガラス45°・オレンジ	1,390	1,160
1053	1-3381-03	スライドガラス45°・イエロー	1,390	1,160
1053	1-3381-04	スライドガラス45°・グリーン	1,390	1,160
1053	1-3381-05	スライドガラス45°・ピンク	1,390	1,160
1053	1-3381-06	スライドガラス45°・ブルー	1,390	1,160
1053	1-3382-01	スライドガラス90°・ホワイト	1,050	880
1053	1-3382-02	スライドガラス90°・オレンジ	1,050	880
1053	1-3382-03	スライドガラス90°・イエロー	1,050	880
1053	1-3382-04	スライドガラス90°・グリーン	1,050	880
1053	1-3382-05	スライドガラス90°・ピンク	1,050	880
1053	1-3382-06	スライドガラス90°・ブルー	1,050	880
1058	2-5674-01	ラボ用マーカー 細1401 10本入	3,600	4,000
1058	2-5674-04	ラボ用マーカー 1403 青 10本入	4,200	4,500
1058	2-5674-02	ラボ用マーカー 極細1451 10本入	5,000	5,400
1058	2-5674-06	ラボ用マーカー 1456 赤 10本入	5,000	5,500
1100	1-352-01	バキュームフィルタPLS80001010	111,000	95,000
1100	1-352-02	バキュームフィルタPLS80001020	115,000	98,000
1102	2-946-01	フィルターマニフォルドAFA0211	143,000	128,000
1115	2-2039-01	マイクロ冷凍遠心機 MCD-250RD	447,000	387,000
1116	2-5049-01	遠心機(回転固定型)CN-810	66,100	57,200
1116	2-5050-01	遠心機(回転可変型)CN-820	80,000	69,300
1116	2-5051-01	遠心機(スタンダード)CN-1040	114,000	97,900
1116	2-5052-01	遠心機CN-1050 本体 ローター無	91,500	79,200
1116	2-5052-02	遠心機CN-2060 本体 ローター無	124,000	106,700
1116	2-5052-11	遠心機RA1508ローター15ML×8本	62,300	53,900
1116	2-5052-12	遠心機RA5004ローター50ML×4本	68,600	59,400
1116	2-5052-13	遠心機REA1520 ローター1.5ML	62,300	53,900
1118	1-3126-21	遠心分離機 C-12B	26,700	20,000
1118	1-3126-11	遠心機用チューブホルダー	1,050	800
1121	2-9631-01	卓上遠心器ESK12500	92,300	88,000
1122	1-2827-01	ハイスピンミニ遠心機HSC-12000	26,500	23,500
1122	2-4169-01	マイクロPCRスピナー MS-PCR	25,200	21,800
1122	2-4169-11	PCRスピナー1.5/2ml用ロータ	3,800	3,000
1122	1-7472-11	マイクロシックス MS-1	23,900	21,800
1122	1-7472-21	マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ	3,600	3,000
1122	2-9611-01	小型微量高速遠心機Micro 12	65,000	73,000
1122	2-9611-11	微量高速遠心機A1.5/2.0M-12	13,000	18,000
1122	2-9611-12	小型微量高速遠心機AO.2M-32S	16,000	18,000
1132	1-5366-01	分光光度計 Sefi IUAV-1240	770,000	650,000
1134	2-4451-14	分光光度計用ビニールカバー	1,000	1,600
1138	2-5307-01	キャップ付セル S15-UV-10	24,200	26,800
1138	2-5307-03	キャップ付セル F15-UV-10	28,600	31,500
1138	2-5307-05	キャップ付セル M25-UV-2	37,100	40,900
1138	2-5307-06	キャップ付セル M25-UV-4	35,800	39,400
1141	1-7931-02	マリネリ容器MAX-Y10	12,000	13,000
1146	2-975-12	外付電磁弁ユニット接続ケーブル	4,000	5,000
1157	2-282-01	薄層クロマトグラフィ 100-1a	98,000	112,000
1157	2-282-05	薄層クロマトグラフィ 100-6a	13,400	16,500
1157	2-282-07	薄層クロマトグラフィ 100-7d	48,000	97,500
1157	2-688-09	薄層クロマトグラフィ-HCG-80-7	11,800	13,000
1158	2-5143-01	NMR試料管ラックZ118257-1EA	5,900	6,100
1170	2-3647-33	試薬 硫酸マグネシウム 無水	1,100	1,150
1171	2-3129-06	液体クロマトグラフ試薬330-00347	3,000	4,500
1194	1-4637-01	ポリ軟こう瓶 100ml	110	100
1194	1-4637-02	ポリ軟こう瓶 200ml	160	150
1194	1-4637-03	ポリ軟こう瓶 300ml	180	160
1194	1-4637-04	ポリ軟こう瓶 500ml	240	220
1194	1-4637-05	ポリ軟こう瓶 1000ml	330	300
1194	1-4637-06	ポリ軟こう瓶 2000ml	760	690
1194	1-4651-01	タイトボーイ TB-1	180	140
1194	1-4651-02	タイトボーイ TB-2	180	150
1194	1-4651-03	タイトボーイ TB-3	210	180
1194	1-4651-04	タイトボーイ TB-4	250	210
1194	1-4651-05	タイトボーイ TB-5	330	280
1194	1-4651-06	タイトボーイ TB-6	340	290

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1194	1-4651-07	タイトボーイ TB-7	390	330
1194	1-4651-08	タイトボーイ TB-8	450	380
1194	1-4651-09	タイトボーイ TB-9	540	460
1197	1-1778-01	角型瓶583320	140	120
1197	1-1778-02	角型瓶583330	210	180
1197	1-1778-03	角型瓶583340	290	250
1197	1-1778-04	角型瓶583350	640	550
1197	1-1778-05	角型瓶583360	1,050	910
1197	1-1779-01	角型瓶583420	180	150
1197	1-1779-02	角型瓶583430	260	220
1197	1-1779-03	角型瓶583440	390	330
1197	1-1779-04	角型瓶583450	800	690
1197	1-1779-05	角型瓶583460	1,400	1,200
1203	2-9655-01	廃液回収容器107950	3,900	3,300
1203	2-9655-02	廃液回収容器107951	5,400	4,500
1203	2-9655-03	廃液回収容器107952	5,700	4,800
1203	2-9654-01	安全廃液キャップ107912	26,300	22,000
1203	2-9654-02	安全廃液キャップ107923	23,900	20,000
1203	2-9654-03	安全廃液キャップ107911	21,500	18,000
1203	2-9654-04	安全廃液キャップ160501	2,400	2,000
1204	1-1733-01	液面計付き廃液回収容器 108945	32,100	29,800
1204	1-1733-02	液面計付き廃液回収容器 108043	36,400	33,000
1204	1-1733-03	液面計付き廃液回収容器 118980	27,700	24,000
1205	9-892-11	ラボランPSサンプル管瓶 PS-5橙	3,050	3,000
1205	9-892-12	ラボランPSサンプル管瓶 PS-10橙	3,870	3,600
1205	9-892-13	ラボランPSサンプル管瓶 PS-15橙	4,340	4,100
1205	9-892-14	ラボランPSサンプル管瓶 PS-25橙	5,630	6,000
1205	9-892-15	ラボランPSサンプル管瓶 PS-50橙	8,200	7,700
1205	9-892-16	ラボランPSサンプル管瓶 PS-100橙	6,450	6,000
1205	9-892-17	ラボランPSサンプル管瓶 PS-250橙	3,750	3,600
1207	4-5342-01	ビッグボーイ 細口 100ml	1,800	1,600
1207	4-5342-02	ビッグボーイ 細口 250ml	2,650	2,300
1207	4-5342-03	ビッグボーイ 細口 500ml	4,000	3,600
1207	4-5342-04	ビッグボーイ 細口 1000ml	8,500	7,500
1207	4-5342-05	ビッグボーイ 広口 100ml	2,800	2,500
1207	4-5342-06	ビッグボーイ 広口 250ml	4,200	3,650
1207	4-5342-07	ビッグボーイ 広口 500ml	5,800	5,150
1207	4-5342-08	ビッグボーイ 広口 1000ml	9,000	8,300
1207	3-1568-01	ビッグボーイ 角型広口100ml	3,050	2,600
1207	3-1568-02	ビッグボーイ 角型広口250ml	4,600	3,850
1207	3-1568-03	ビッグボーイ 角型広口500ml	6,350	5,400
1207	3-1568-04	ビッグボーイ 角型広口1000ml	9,900	8,600
1208	2-1589-07	標準バイアル201060-1203301	15,200	15,250
1209	4-3041-06	丸型PFA製E14-17-02-0215	25,700	24,500
1209	4-3041-08	丸型PFA製E14-21-02-0215	42,100	40,800
1209	4-3041-09	丸型PFA製E14-25-01-0215	81,600	79,000
1211	4-3040-03	角型タンクPFA製E16-01-0215	165,000	159,000
1211	4-3040-04	角型タンクPFA製E16-02-0215	66,500	64,800
1211	4-3040-06	角型タンクPFA製E32-02-0215	60,800	59,000
1221	2-9670-01	密閉容器7006-61-101	2,400	1,950
1221	2-9670-02	密閉容器7015-61-101	4,900	3,950
1221	2-9670-03	密閉容器7026-61-101	5,900	4,800
1221	2-9670-04	密閉容器6942-91-101	9,800	8,300
1222	2-9671-01	密閉容器20L容器	3,000	2,150
1222	2-9671-02	密閉容器蓋	1,400	1,080
1222	2-9671-03	密閉容器蓋(スパウト付)	1,500	1,180
1231	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	140	130
1231	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	160	150
1231	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	200	180
1231	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	270	240
1234	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	770	700
1234	1-2829-11	静電気拡散性ボトル35359	2,100	2,140
1234	1-2829-12	静電気拡散性ボトル35377	2,100	2,140
1239	2-075-06	耐熱ねじ口びん 黒キャップ付5000	15,900	17,900
1239	2-076-07	ねじ口びん 赤キャップ付5000	16,350	18,350
1239	2-077-07	ねじ口びん 青キャップ付5000	15,500	17,500
1239	2-035-07	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 5000	15,900	17,900
1239	1-8870-13	ねじ口瓶角型 O17230-1001A	1,640	1,800
1239	1-8870-14	ねじ口瓶角型 O17230-2501A	1,850	1,900
1242	1-1735-01	安全キャップ 107019	22,000	19,000
1242	1-1735-02	安全キャップ 107909	22,000	21,000
1242	1-1735-03	安全キャップ 107910	23,400	22,000
1242	1-1735-12	安全キャップ 107061	5,350	5,000
1242	1-1735-13	安全キャップ 107062	5,350	5,000
1242	1-1735-21	安全キャップ 117010	5,850	5,600

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1243	2-1971-03	試薬瓶 細口 茶 211682401	5,850	4,500
1243	2-1971-05	試薬瓶 細口 茶 211684402	9,700	7,200
1243	2-1971-06	試薬瓶 細口 茶 211685407	11,600	8,500
1243	2-1971-07	試薬瓶 細口 茶 211686309	17,600	13,500
1243	2-1971-08	試薬瓶 細口 茶 211687305	42,300	31,000
1243	2-1972-02	試薬瓶 広口 茶 211882406	6,700	5,500
1243	2-1972-03	試薬瓶 広口 茶 211883608	10,100	7,900
1243	2-1972-04	試薬瓶 広口 茶 211884407	13,700	11,000
1243	2-1972-05	試薬瓶 広口 茶 211885403	17,300	13,800
1243	2-1972-06	試薬瓶 広口 茶 211886305	25,100	20,000
1243	4-5033-04	共通摺合わせ細口試薬瓶白色250ml	2,120	2,300
1243	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	2,480	2,800
1243	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	1,850	2,300
1243	4-5032-04	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色250ml	3,600	4,200
1258	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	770	700
1265	1-7471-02	ステンレスメッシュバット 18枚取	5,300	5,600
1265	1-7471-03	ステンレスメッシュバット 15枚取	5,800	6,000
1265	1-7471-04	ステンレスメッシュバット 12枚取	6,950	6,900
1265	1-7471-05	ステンレスメッシュバット 10枚取	7,900	8,100
1265	1-7471-06	ステンレスメッシュバット 8枚取	9,300	9,600
1266	1-7470-01	18-8メッシュボール15cm	1,680	1,850
1266	1-7470-02	18-8メッシュボール18cm	1,950	2,150
1266	1-7470-03	18-8メッシュボール21cm	2,420	2,700
1266	1-7470-04	18-8メッシュボール24cm	2,820	3,200
1266	1-7470-05	18-8メッシュボール27cm	4,800	5,300
1266	1-7470-06	18-8メッシュボール30cm	5,400	5,900
1280	1-9417-04	ラボ缶(把手付ステンレスボトル) 1L	17,000	19,000
1280	1-9417-05	ラボ缶(把手付ステンレスボトル) 2L	17,500	20,000
1280	1-9417-01	ラボ缶(把手付ステンレスボトル) 3L	18,500	21,000
1280	1-9417-02	ラボ缶(把手付ステンレスボトル) 5L	20,500	22,000
1280	1-9417-03	ラボ缶(把手付ステンレスボトル) 10L	25,500	26,000
1280	1-9416-04	そるべん缶(溶媒管理容器) SSC-01	23,500	26,000
1280	1-9416-05	そるべん缶(溶媒管理容器) SSC-02	24,500	27,000
1280	1-9416-01	そるべん缶(溶媒管理容器) SSC-03	26,500	28,000
1280	1-9416-02	そるべん缶(溶媒管理容器) SSC-05	28,500	30,000
1280	1-9416-03	そるべん缶(溶媒管理容器) SSC-10	33,500	35,000
1282	1-6095-01	ステン真空缶 SSK-01	62,700	58,000
1282	1-6095-02	ステン真空缶SSK-02	70,200	62,000
1282	1-6095-03	ステン真空缶SSK-03	74,700	64,000
1289	2-099-01	コンテナー1N	390	500
1289	2-099-02	コンテナー2N	510	600
1289	2-099-03	コンテナー2S	510	600
1289	2-099-04	コンテナー3S	710	800
1289	2-099-05	コンテナー5A	1,100	1,300
1289	2-099-06	コンテナー6	1,380	1,600
1289	2-099-07	コンテナー9B	1,500	1,700
1289	2-099-08	コンテナー13	1,980	2,200
1289	2-099-09	コンテナー14	2,300	2,600
1289	2-099-10	コンテナー20	2,500	2,800
1289	2-100-01	コンテナー7-2	1,530	1,700
1289	2-100-02	コンテナー12-2	1,630	1,800
1289	2-100-03	コンテナー14B	2,200	2,500
1289	2-100-04	コンテナー28-2	2,950	3,300
1289	2-100-05	コンテナー36-2B	3,530	3,900
1289	5-214-01	コンテナー PP 8型	1,380	1,600
1289	5-214-02	コンテナー PP 10型	2,280	2,600
1289	5-214-03	コンテナー PP 41型	1,750	2,000
1289	5-214-04	コンテナー PP 26B型	2,750	3,100
1289	5-214-05	コンテナー PP 26型	3,230	3,600
1289	5-214-06	コンテナー PP 40型	4,200	4,700
1289	5-214-07	コンテナー PP 450型	4,600	5,100
1290	2-101-01	ハンガーラックコンテナーHL-1	440	500
1290	2-101-02	ハンガーラックコンテナーHL-5	1,800	2,000
1290	2-101-03	ハンガーラックコンテナーHL-10	2,800	3,100
1290	4-1026-01	コンテナー 52	4,650	5,200
1291	4-1005-01	コンテナー B32	4,400	4,900
1292	5-214-08	コンテナー PP 01型	4,350	4,800
1292	5-214-09	コンテナー PP 01型 フタ	1,680	1,900
1292	5-214-10	コンテナー PP 03型	4,030	4,500
1292	5-214-11	コンテナー PP 03型 フタ	1,550	1,800
1292	5-214-12	コンテナー PP 05型	2,550	2,900
1292	5-397-02	パチン錠付コンテナー 9H型 青	5,300	5,900
1292	5-397-01	パチン錠付コンテナー 05H型	6,980	7,700
1292	5-397-03	パチン錠付コンテナー 26H型 青	6,850	7,600
1292	5-397-04	パチン錠付コンテナー 36H型 緑	8,850	9,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1292	5-397-05	パチン錠付コンテナー 56H型	10,400	11,500
1292	5-397-06	パチン錠付コンテナー 75H型	52,400	57,700
1293	4-1004-01	サンボックス 54-2	5,550	6,200
1293	4-1004-02	サンボックス 54-2 フタ	1,850	2,100
1293	4-1004-05	サンボックスNO. 20用フタ ブルー	1,830	2,100
1293	4-1004-06	サンボックスNO. 56B ブルー	4,430	4,900
1293	4-1004-07	サンボックスNO. 56用フタ ブルー	2,950	3,300
1293	5-221-01	サンクレット(PP製) 50F型	5,700	6,300
1293	5-221-02	サンクレット(PP製) 30F型	5,400	6,000
1293	5-221-13	サンクレットP#80セット孔無	13,500	14,900
1294	5-379-01	クリスタルコンテナー A型	4,450	4,900
1294	5-379-02	クリスタルコンテナー B型	3,900	4,300
1294	5-379-03	クリスタルコンテナー フタ	2,780	3,100
1294	5-377-01	クリスタルサンボックス 23-3 本体	2,700	3,000
1294	5-377-02	クリスタルサンボックス 23-3用フタ	1,350	1,500
1294	5-378-01	クリスタルサンボックス NO31 本体	3,100	3,500
1294	5-378-02	クリスタルサンボックス NO31用フタ	1,200	1,400
1297	2-102-01	マドコンライトオリコンO-40B	4,000	4,400
1297	2-102-02	マドコンライトオリコンC-40B	4,650	5,200
1297	2-102-03	マドコンライトオリコンO-50B	3,850	4,300
1297	2-102-04	マドコンライトオリコンC-50B	4,980	5,500
1297	4-5315-21	折りたたみコンテナー P31B	3,950	4,400
1297	4-5315-22	折りたたみコンテナー P41B	4,430	4,900
1297	4-5315-23	折りたたみコンテナー P51B	4,650	5,200
1297	4-5315-31	コンテナー用台車 サンキャリアK	8,200	9,100
1299	5-223-01	サンテナー B-30	2,300	2,600
1299	5-223-02	サンテナー B40-4	2,950	3,300
1299	5-223-03	サンテナー B-50	2,850	3,200
1299	5-223-04	サンテナー B-80	3,850	4,300
1299	2-104-01	メッシュコンテナーB	2,000	2,200
1306	1-585-01	細口三角フラスコ50ml	600	530
1306	1-585-02	細口三角フラスコ100ml	590	530
1306	1-585-03	細口三角フラスコ200ml	620	540
1306	1-585-04	細口三角フラスコ300ml	720	660
1306	1-585-05	細口三角フラスコ500ml	1,070	890
1315	1-7111-01	SPCクロマトカラム0321101510	11,000	12,000
1315	1-7111-02	SPCクロマトカラム0321101512	11,000	12,000
1315	1-7111-03	SPCクロマトカラム0321101515	12,000	13,000
1315	1-7111-04	SPCクロマトカラム0321101520	12,000	13,000
1315	1-7112-01	SPCクロマトカラム0321101910	11,000	12,000
1315	1-7112-02	SPCクロマトカラム0321101912	11,000	12,000
1315	1-7112-03	SPCクロマトカラム0321101915	12,000	13,000
1315	1-7112-04	SPCクロマトカラム0321101920	12,000	13,000
1336	1-9400-02	PTFEビーカー 100ml	1,500	1,300
1336	1-9400-03	PTFEビーカー 200ml	2,450	2,100
1343	6-241-10	メスフラスコ 茶 1000ml シバタ	7,460	10,600
1346	1-5962-01	メスフラスコ PMP67104	1,470	1,600
1346	1-5962-02	メスフラスコ PMP67204	1,970	2,200
1346	1-5962-03	メスフラスコ PMP67304	2,140	2,400
1346	1-5962-04	メスフラスコ PMP67404	2,760	3,000
1346	1-5962-05	メスフラスコ PMP67504	2,870	3,200
1347	2-569-01	メスシリンダー1634AH/5	860	920
1347	2-569-05	メスシリンダー1634AH/100	1,080	1,180
1347	2-569-06	メスシリンダー1634AH/250	1,760	1,980
1347	2-569-07	メスシリンダー1634AH/500	2,200	2,600
1347	2-569-08	メスシリンダー1634AH/1000	3,750	4,000
1347	2-569-09	メスシリンダー1634AH/2000	6,600	7,000
1355	1-8580-04	平面自動ビュレット茶(本体のみ)10ml	31,100	32,500
1355	1-8580-05	平面自動ビュレット茶(本体のみ)25ml	32,100	33,500
1355	1-8580-06	平面自動ビュレット茶(本体のみ)50ml	34,400	36,500
1355	1-8581-04	平面自動ビュレット・TF茶10ASONE	35,600	36,000
1355	1-8581-05	平面自動ビュレット・TF茶25ASONE	36,600	37,000
1355	1-8581-06	平面自動ビュレット・TF茶50ASONE	39,000	40,000
1361	1-2247-02	ピオラモディスボビペット2ml	10,000	10,500
1361	1-2247-03	ピオラモディスボビペット5ml	5,700	6,000
1361	1-2247-05	ピオラモディスボビペット25ml	8,400	8,800
1361	1-2247-06	ピオラモディスボビペット50ml	10,000	10,500
1361	2-4131-01	ピオラモディスボビペット1ml ブラ包装	11,600	12,200
1361	2-4131-02	ピオラモディスボビペット2ml ブラ包装	12,200	12,800
1361	2-4131-03	ピオラモディスボビペット5ml ブラ包装	6,700	7,100
1361	2-4131-05	ピオラモディスボビペット25mlブラ包装	9,900	10,500
1361	2-4131-06	ピオラモディスボビペット50mlブラ包装	10,900	11,500
1361	2-4132-01	ピオラモディスボビペット 1ml	11,300	11,900
1361	2-4132-02	ピオラモディスボビペット 2ml	11,500	12,100
1361	2-4132-03	ピオラモディスボビペット 5ml	6,600	7,000

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1361	2-4132-05	ピオラモedisポビペット 25ml	9,900	10,500
1361	2-4132-06	ピオラモedisポビペット 50ml	11,400	12,000
1362	2-5238-03	ピオラモビペットIIブラ 5mL	5,300	6,300
1362	2-5238-04	ピオラモビペットIIブラ 10mL	7,100	7,000
1367	2-2045-01	パスツールピベット 19000150	7,780	6,900
1367	2-2045-02	パスツールピベット 19000150O	11,200	9,000
1367	2-2045-03	パスツールピベット 19000230	9,700	7,500
1372	1-4865-01	テストチューブ 14100003B	7,300	6,100
1372	1-4865-02	テストチューブ 14100005B	8,900	7,400
1372	1-4865-03	テストチューブ 14100007B	11,400	9,500
1372	1-4865-04	テストチューブ 14100010B	16,700	13,900
1380	2-4726-01	遠沈管 50ml C571-1 目盛り付	19,600	21,500
1387	2-2019-01	チューブラック 34321390B	1,080	800
1387	2-2019-02	チューブラック 34321390W	1,080	800
1387	2-2019-04	チューブラック 34321390Y	1,080	800
1387	2-2098-01	チューブラック 34321660B	1,100	800
1387	2-2098-02	チューブラック 34321660W	1,100	800
1387	2-2098-04	チューブラック 34321660Y	1,100	800
1387	2-2099-01	チューブラック 34322040B	1,100	800
1387	2-2099-02	チューブラック 34322040W	1,100	800
1387	2-2099-03	チューブラック 34322040R	1,100	800
1387	2-2099-04	チューブラック 34322040Y	1,100	800
1393	2-9171-02	ガラスロート45	580	480
1393	2-9171-04	ガラスロート60	740	550
1393	2-9171-06	ガラスロート75	780	660
1393	2-9171-07	ガラスロート100	1,500	1,600
1393	2-9171-08	ガラスロート150	2,480	2,900
1395	2-9033-07	磁製ロート237/8	22,000	6,400
1396	1-3801-01	一斗缶用ロートSK-15	2,100	2,300
1401	3-1701-01	コルク栓No. 1 10個入	260	330
1401	3-1701-02	コルク栓No. 2 10個入	300	400
1401	3-1701-03	コルク栓No. 3 10個入	360	480
1401	3-1701-04	コルク栓No. 4 10個入	460	580
1401	3-1701-05	コルク栓No. 5 10個入	580	780
1401	3-1701-06	コルク栓No. 6 10個入	660	840
1401	3-1701-07	コルク栓No. 7 10個入	800	990
1401	3-1701-08	コルク栓No. 8 10個入	910	1,050
1413	2-9826-03	三つ足スタンド大	5,000	6,000
1426	6-449-01	カラーラボジャッキBOY100 グリーン	23,600	23,300
1426	6-449-02	カラーラボジャッキ BOY105 ブルー	27,500	27,000
1426	6-449-03	カラーラボジャッキ BOY110 ピンク	35,700	35,800
1426	6-449-05	カラーラボジャッキBOY115 イエロー	44,000	44,100
1426	6-449-21	カラーラボジャッキBOY116	68,000	70,000
1426	6-449-06	カラーラボジャッキ BOY118 グレー	207,000	210,000
1426	6-449-10	カラーラボジャッキ 補助プレート 130	10,600	10,800
1426	6-449-11	カラーラボジャッキ 補助プレート 131	17,500	17,100
1426	6-449-12	カラーラボジャッキ 補助プレート 134	51,000	51,200
1426	5-3077-01	パソリナオートラボジャッキLBE-301	72,000	84,000
1426	2-7818-01	オートラボジャッキ LJS-100	89,000	100,000
1437	6-149-01	ゴムヘラ木柄三角 小	780	800
1437	6-149-02	ゴムヘラ木柄三角 大	1,020	1,100
1437	6-149-03	ゴムヘラ木柄三角 特大	1,570	1,600
1437	6-149-04	ゴムヘラ木柄三角 特大 長柄	2,110	2,170
1449	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	518	520
1449	6-487-02	アルコールランプクリアタイプ	518	520
1452	1-6612-01	PTFE沸石 1069103	5,700	6,400
1455	1-9987-01	クリップ CLW1	680	1,000
1455	1-9987-02	クリップ CLW7	1,380	1,800
1457	1-8782-01	アルミナ99るつぼ ARC-15	1,000	920
1457	1-8782-02	アルミナ99るつぼ ARC-20	1,150	1,050
1457	1-8782-03	アルミナ99るつぼ ARC-30	2,200	2,000
1457	1-8782-04	アルミナ99るつぼ ARC-50	2,600	2,400
1457	1-8782-05	アルミナ99るつぼ ARC-100	3,100	2,850
1457	1-8782-06	アルミナ99るつぼ ARC-150	3,600	3,300
1457	1-8782-07	アルミナ99るつぼ ARC-300	4,500	4,100
1457	1-8782-08	アルミナ99るつぼ ARC-500	6,900	6,300
1457	1-8782-19	アルミナ99るつぼフタ CRC-750	1,980	1,700
1459	1-9669-01	ルツボ(リクライト・SiC) 100ml	21,900	23,000
1459	1-9669-02	ルツボ(リクライト・SiC) 500ml	42,400	45,000
1459	1-9669-11	ルツボ(リクライト) 100ml用蓋	14,500	15,000
1459	1-9669-12	ルツボ(リクライト) 500ml用蓋	20,500	21,500
1459	5-5603-01	ルツボ(SiC) 100cc	12,000	12,500
1459	5-5603-02	ルツボ(SiC) 500cc	18,000	35,000
1459	5-5603-11	ルツボ(SiC) 100cc用蓋	9,000	10,000
1459	5-5603-12	ルツボ(SiC) 500cc用蓋	11,500	12,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1459	5-5370-01	アルミ製ルツボ架台	39,000	45,000
1459	5-5370-02	アルミ製ルツボ架台 10穴	37,000	43,000
1461	5-5602-01	トレイ(SiC) 150角	43,900	53,000
1461	5-5602-02	トレイ(SiC) 200角	54,100	80,000
1461	5-5602-11	トレイ(SiC) 150角用蓋	26,600	28,000
1461	5-5602-12	トレイ(SiC) 200角用蓋	37,500	39,000
1515	9-825-03	ラボランミニクランプ32-16mm11個	1,500	1,650
1515	5-3096-03	ミニクランプ(ステンレス製)32-16mm	150	170
1515	9-826-01	ラボランホースクリップSS0600N11	1,700	1,900
1515	9-826-02	ラボランホースクリップSS0800N11	1,700	1,900
1515	9-826-03	ラボランホースクリップSS1000N11	1,700	1,900
1515	9-826-04	ラボランホースクリップSS1200N11	1,700	1,900
1515	9-826-05	ラボランホースクリップSS1600N11	1,900	2,000
1515	9-826-06	ラボランホースクリップSS2000N11	1,900	2,050
1515	9-826-07	ラボランホースクリップSS2400N11	2,000	2,150
1515	9-826-08	ラボランホースクリップSS2800N11	2,100	2,250
1515	6-653-01	ステンレスホースクリップ SS0600N	170	190
1515	6-653-02	ステンレスホースクリップ SS0800N	170	190
1515	6-653-03	ステンレスホースクリップ SS1000N	170	190
1515	6-653-04	ステンレスホースクリップ SS1200N	170	190
1515	6-653-05	ステンレスホースクリップ SS1600N	190	210
1515	6-653-06	ステンレスホースクリップ SS2000N	190	210
1515	6-653-07	ステンレスホースクリップ SS2400N	200	220
1515	6-653-08	ステンレスホースクリップ SS2800N	210	230
1515	6-653-09	ステンレスホースクリップ SS3200N	250	280
1525	1-537-01	PTFEシート1×300×300	2,300	2,000
1525	1-537-02	PTFEシート2×300×300	4,600	4,000
1525	1-537-03	PTFEシート3×300×300	6,630	5,800
1525	1-537-04	PTFEシート4×300×300	8,800	7,700
1525	1-537-05	PTFEシート5×300×300	10,700	9,300
1525	1-537-06	PTFEシート10×300×300	21,400	18,700
1525	1-538-01	PTFEシート1×500×500	7,080	5,400
1525	1-538-02	PTFEシート2×500×500	13,300	11,000
1525	1-538-03	PTFEシート3×500×500	25,100	17,000
1525	1-538-04	PTFEシート4×500×500	26,500	22,000
1525	1-538-05	PTFEシート5×500×500	33,100	29,000
1525	1-538-06	PTFEシート10×500×500	66,100	54,000
1542	2-4067-01	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) メタン	9,000	9,800
1542	2-4067-02	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) エタン	9,000	9,800
1542	2-4067-03	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) エチレン	9,000	9,800
1542	2-4067-21	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) 水素	9,000	9,800
1542	2-4067-22	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) 酸素	9,000	9,800
1542	2-4067-23	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) 窒素	9,000	9,800
1542	2-4067-25	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) ヘリウム	9,000	9,800
1542	2-4067-26	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) アルゴン	9,000	9,800
1542	2-4067-29	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) 一酸化炭素	9,000	9,800
1542	2-4067-30	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) 二酸化炭素	9,000	9,800
1542	2-4067-31	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) 亜酸化窒素	9,000	9,800
1542	2-4067-33	標準ガス(ブッシュ缶タイプ) O2 N2	26,000	28,000
1542	2-4069-01	シリンジ採取コネクタ 採取コネクタ	7,000	7,500
1542	2-4069-02	シリンジ採取コネクタ交換セブタム25入	2,800	3,000
1542	2-4070-01	ガス量調節器	11,000	12,000
1545	1-7219-01	ノベック 7100 高機能的液体	18,000	17,000
1545	1-7219-02	ノベック 7200 高機能的液体	21,000	20,000
1545	1-7219-03	ノベック 7300 高機能的液体	25,500	24,500
1547	7-263-05	フソングリス 50g	4,900	6,400
1598	2-8315-01	ポリシーラー(卓上型) AS-200	17,800	16,900
1612	6-8762-01	ナスコ・ワールパックBOO 679WA	10,600	8,700
1612	6-8762-02	ナスコ・ワールパックBOO 736WA	14,000	11,600
1612	6-8762-03	ナスコワイマルパックバック 1255WA	20,200	16,800
1622	1-6592-01	電波時計 KS265S	15,000	20,000
1625	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	22,300	21,200
1625	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	23,600	22,500
1625	6-9198-01	ストップウォッチ 121.1515-00	24,900	23,700
1638	6-8339-01	精密マルチブライヤー SOG	39,300	32,000
1642	8-494-01	チューブカッター プラスチックチューブ用	8,100	6,700
1642	8-494-02	プラスチックチューブ用替刃	1,890	1,500
1648	1-2981-02	LEDライトボードA4	65,000	48,500
1648	1-2981-03	LEDライトボードA3	80,000	56,500
1650	2-4700-01	simpleダークルーム DR-1100	60,000	82,500
1690	9-829-05	ラボランワイヤーブラシ 11本	10,700	10,600
1690	9-829-06	ラボランハンディブラシ 11本	10,700	12,200
1695	1-7475-01	クリーンバスケットB型 深小	6,480	7,500
1695	1-7475-02	クリーンバスケットB型 深中	7,140	8,300
1695	1-7475-03	クリーンバスケットB型 深大	9,230	10,700

■ 研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1696	1-9453-01	ワイヤーバスケット S	1,580	1,630
1696	1-9453-02	ワイヤーバスケット M	2,200	2,280
1696	1-9453-03	ワイヤーバスケット L	2,850	2,910
1696	1-9453-04	ワイヤーバスケット S 浅型	1,250	1,400
1696	1-9453-05	ワイヤーバスケット M 浅型	1,700	1,840
1696	1-9453-06	ワイヤーバスケット L 浅型	2,100	2,400
1723	1-1471-01	オートクレープ廃棄バッグ S	2,400	2,150
1723	1-1471-02	オートクレープ廃棄バッグ M	6,000	5,400
1723	1-1471-03	オートクレープ廃棄バッグ L	7,900	7,100
1746	1-3646-01	ポリシャー E-3-1	103,000	113,300
1746	1-3646-02	ポリシャー E-4-1	120,000	132,000
1746	1-3646-11	ポリシャー用パーツ E-13-T	5,350	6,600
1746	1-3646-13	ポリシャー用パーツ E-15-13	11,130	13,460
1746	1-3646-14	ポリシャー用パーツ E-17-13-BR	19,050	20,950
1746	1-3646-15	ポリシャー用パーツ E-17-13-BL	18,950	20,850
1746	1-3646-16	ポリシャー用パーツ E-17-13-R	14,900	16,400
1754	8-2517-01	ペダルピン 丸 S	3,800	3,900
1754	8-2517-02	ペダルピン 丸 L	4,900	5,100
1754	8-2517-03	ペダルピン 角 S	3,800	3,900
1754	8-2517-04	ペダルピン 角 L	4,900	5,100
1754	7-5661-11	クリーンステップポット RB-406S	10,100	8,800
1754	7-5661-12	クリーンステップポット RB-408S	27,800	24,000
1774	0-8083-01	N95 マスク SH9550 20枚入	4,750	3,500
1774	0-8083-02	N95 マスク SH9550C 20枚入	5,450	5,200
1774	0-8083-03	N95 マスク SH9550V 10枚入	2,500	2,100
1774	0-8084-01	N95マスク個別包装タイプSH2950	4,200	3,500
1774	0-8084-02	N95マスク個別包装タイプSH2950C	6,100	5,300
1774	0-8084-03	N95マスク個別包装タイプSH2950V	4,900	4,100
1790	9-035-01	防じんメガネ NO1 専用用	2,300	2,400
1792	1-3214-01	安全ゴーグルS-LIBRA 303	1,080	930
1796	8-1008-01	セーフティゴーグル GL-70(TCH)	2,700	3,110
1796	8-1008-02	セーフティゴーグル GL-70(TC)	2,200	2,310
1796	8-1008-03	セーフティゴーグル GL-70レギュラー	2,000	1,910
1798	9-035-11	紫外線用メガネ NO-11	7,500	6,500
1805	1-4517-01	保護面 520R-N4	6,700	7,130
1807	2-876-01	レンズクリナー3#	1,000	980
1816	8-1052-41	ニトリスト・タフNo. 883SS	2,000	1,900
1816	8-1052-42	ニトリスト・タフ No. 883 S	2,000	1,900
1816	8-1052-44	ニトリスト・タフ No. 883 M	2,000	1,900
1816	8-1052-43	ニトリスト・タフ No. 883 L	2,000	1,900
1816	2-9152-41	ニトリスト・タフホワイトNo. 884SS	2,000	1,900
1816	2-9152-42	ニトリスト・タフ ホワイトNo. 884S	2,000	1,900
1816	2-9152-44	ニトリスト・タフ ホワイトNo. 884M	2,000	1,900
1816	2-9152-43	ニトリスト・タフ ホワイトNo. 884L	2,000	1,900
1821	2-911-01	ワンフィット手袋 L	950	800
1821	2-911-02	ワンフィット手袋 M	950	800
1821	2-911-03	ワンフィット手袋 S	950	800
1836	1-272-01	アズセーフ耐切創手袋コーティング無し L	840	700
1836	1-272-02	アズセーフ耐切創手袋コーティング無し M	840	700
1836	1-272-03	アズセーフ耐切創手袋コーティング無し S	840	700
1836	1-276-01	アズセーフ耐切創手袋手の平コート L	990	820
1836	1-276-02	アズセーフ耐切創手袋手の平コート M	990	820
1836	1-276-03	アズセーフ耐切創手袋手の平コート S	990	820
1836	1-293-01	アズセーフ耐切創手袋フルコート L	1,230	980
1836	1-293-02	アズセーフ耐切創手袋フルコート M	1,230	980
1836	1-293-03	アズセーフ耐切創手袋フルコート S	1,230	980
1847	1-7245-01	レスキュータイプ皮手袋 200YP M	1,200	1,400
1847	1-7245-02	レスキュータイプ皮手袋 200YP L	1,200	1,400
1847	1-7245-03	レスキュータイプ皮手袋 200YP LL	1,200	1,400
1848	6-7934-01	指サックロールタイプ L 1000個入	2,400	2,300
1848	6-7934-02	指サックロールタイプ M 1000個入	2,400	2,300
1848	6-7934-03	指サックロールタイプ S 1000個入	2,400	2,300
1848	6-7934-11	指サックアンロールタイプ 1000個 L	2,400	2,300
1848	6-7934-12	指サックアンロールタイプ 1000個 M	2,400	2,300
1848	6-7934-13	指サックアンロールタイプ 1000個 S	2,400	2,300
1850	1-4511-01	グローブホルダー 1BOX用	6,700	4,800
1850	1-4511-02	グローブホルダー 3BOX用	13,300	9,000
1851	1-3283-01	アズラボ白衣 男性用AL-MS S	4,360	4,000
1851	1-3283-02	アズラボ白衣 男性用AL-MS M	4,360	4,000
1851	1-3283-03	アズラボ白衣 男性用AL-MS L	4,360	4,000
1851	1-3283-04	アズラボ白衣 男性用AL-MS LL	4,360	4,000
1851	1-3283-05	アズラボ白衣 男性用AL-MS 3L	4,360	4,000
1851	1-3284-01	アズラボ白衣 男性用AL-MW S	4,360	4,200
1851	1-3284-02	アズラボ白衣 男性用AL-MW M	4,360	4,200
1851	1-3284-03	アズラボ白衣 男性用AL-MW L	4,360	4,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1851	1-3284-04	アズラボ白衣 男性用AL-MW LL	4,360	4,200
1851	1-3284-05	アズラボ白衣 男性用AL-MW 3L	4,360	4,200
1851	1-3281-01	アズラボ白衣 女性用AL-FS S	4,240	4,000
1851	1-3281-02	アズラボ白衣 女性用AL-FS M	4,240	4,000
1851	1-3281-03	アズラボ白衣 女性用AL-FS L	4,240	4,000
1851	1-3281-04	アズラボ白衣 女性用AL-FS LL	4,240	4,000
1851	1-3282-01	アズラボ白衣 女性用AL-FW S	4,240	4,200
1851	1-3282-02	アズラボ白衣 女性用AL-FW M	4,240	4,200
1851	1-3282-03	アズラボ白衣 女性用AL-FW L	4,240	4,200
1851	1-3282-04	アズラボ白衣 女性用AL-FW LL	4,240	4,200
1853	3-1666-01	撥水静電ラボウェアDL170BJW XS	13,900	12,000
1853	3-1666-02	撥水静電ラボウェアDL170BJ W S	13,900	12,000
1853	3-1666-03	撥水静電ラボウェアDL170BJ W M	13,900	12,000
1853	3-1666-04	撥水静電ラボウェアDL170BJ W L	13,900	12,000
1853	3-1666-05	撥水静電ラボウェアDL170BJW XL	13,900	12,000
1855	2-6341-11	検査用ウェア 長袖 FX70949 S	5,200	5,400
1855	2-6341-12	検査用ウェア 長袖 FX70949 M	5,200	5,400
1855	2-6341-13	検査用ウェア 長袖 FX70949 L	5,200	5,400
1855	2-6341-14	検査用ウェア 長袖 FX70949 LL	5,200	5,400
1855	2-6341-15	検査用ウェア 長袖 FX70949 XL	5,200	5,400
1857	2-5176-01	ラミネートディスボウェアM	980	860
1857	2-5176-02	ラミネートディスボウェアL	980	860
1857	2-5176-03	ラミネートディスボウェアLL	980	860
1857	2-5176-04	ラミネートディスボウェア3L	980	860
1858	1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 M	980	820
1858	1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 L	980	820
1858	1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 XL	980	820
1858	1-9355-51	アズセーフSMSつなぎ服 M 25枚入	22,000	18,500
1858	1-9355-52	アズセーフSMSつなぎ服 L 25枚入	22,000	18,500
1858	1-9355-53	アズセーフSMSつなぎ服XL 25枚入	22,000	18,500
1861	2-9078-01	耐薬上着JP-O2(T) M	12,300	11,000
1861	2-9078-02	耐薬上着JP-O2(T) L	12,300	11,000
1861	2-9078-03	耐薬上着JP-O2(T) XL	12,300	11,000
1861	2-9079-01	耐薬ズボンJP-O2A(T) M	11,300	9,800
1861	2-9079-02	耐薬ズボンJP-O2A(T) L	11,300	9,800
1861	2-9079-03	耐薬ズボンJP-O2A(T) XL	11,300	9,800
1866	6-979-01	ビニール前掛 胸前掛	1,100	1,200
1866	6-979-02	ビニール前掛 腰前掛	800	900
1872	1-7664-01	帯電帽つば無し・標準丸型	760	660
1872	1-7664-02	帯電帽つば無し・通気型	850	740
1872	1-7664-03	帯電帽つば付	950	830
1883	1-9277-07	ヘルメット 206	400	460
1883	1-9277-08	ヘルメット 207	400	460
1887	1-1350-01	耳栓(フランジタイプ) EP-531	100	80
1888	8-5047-01	防音イアーマフEP-106 スタンダード	1,600	1,100
1891	2-9888-01	作業用靴FIS41L-9093・22.5	8,900	9,500
1891	2-9888-02	作業用靴FIS41L-9093・23.0	8,900	9,500
1891	2-9888-03	作業用靴FIS41L-9093・23.5	8,900	9,500
1891	2-9888-04	作業用靴FIS41L-9093・24.0	8,900	9,500
1891	2-9888-05	作業用靴FIS41L-9093・24.5	8,900	9,500
1891	2-9888-06	作業用靴FIS41L-9093・25.0	8,900	9,500
1891	2-9888-07	作業用靴FIS41L-9093・25.5	8,900	9,500
1891	2-9888-08	作業用靴FIS41L-9093・26.0	8,900	9,500
1891	2-9888-09	作業用靴FIS41L-9093・26.5	8,900	9,500
1891	2-9888-10	作業用靴FIS41L-9093・27.0	8,900	9,500
1891	2-9888-11	作業用靴FIS41L-9093・27.5	8,900	9,500
1891	2-9888-12	作業用靴FIS41L-9093・28.0	8,900	9,500
1891	2-9888-13	作業用靴FIS41L-9093・29.0	8,900	9,500
1894	1-2443-01	シューズボックスSR-0842T-TNG	54,000	56,600
1894	1-2443-02	シューズボックスSR-1234T-TNG	74,600	78,000
1898	1-6933-01	洗眼器 17-928-009 受け器付	133,000	120,000
1898	1-6933-02	洗眼器 17-713-000	101,000	91,700
1898	1-6933-03	洗眼器 17-715-000	117,000	106,000
1904	2-9199-04	ボンベスタンドKS-7-4	60,000	70,000
1904	2-9199-05	ボンベスタンドKS-7-5	66,000	85,000
1938	3-1424-01	ビュースペース・01S PS01S-AD	48,000	40,000
1939	1-9078-12	アンビエントモニタ SEM-1150	110,000	98,000
1941	1-5215-31	クリーン保管庫CS-3SAD	274,000	250,000
1960	9-5311-01	クリーンルームチェア CL-200	53,800	56,000
1960	9-5311-02	クリーンルームチェア CL-400	67,200	69,900
1966	2-2152-01	APクリーンスーツネームプレートS-NP	5,650	4,500
1972	1-7707-04	制電ウェア No. 520 S	7,550	8,650
1972	1-7707-03	制電ウェア No. 520 M	7,550	8,650
1972	1-7707-02	制電ウェア No. 520 L	7,550	8,650
1972	1-7707-01	制電ウェア No. 520 LL	7,550	8,650

■研究用総合機器カタログ2015／サンクアスト産業用研究機器カタログ2015 平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1979	1-8499-11	シールド面 520 白 VS-25	5,430	5,860
1995	3-1571-01	ダブルフィットPA手袋DW-002GL	280	220
1995	3-1571-02	ダブルフィットPA手袋DW-002GM	280	220
1995	3-1571-03	ダブルフィットPA手袋DW-002GS	280	220
2008	9-1017-01	アルファ10 TX1010 100枚入	13,400	11,400
2008	9-1017-02	アルファ10 TX1012 100枚入	17,700	15,000
2016	7-093-06	クリーンステック TX710A 100入	6,000	6,100
2016	1-6918-01	クリーンフォームスティック TX742B	13,600	12,200
2016	1-6918-02	クリーンフォームスティック TX757S	13,600	12,200
2016	1-6918-03	クリーンフォームスティック TX741B	13,600	12,200
2017	2-883-01	スワブHJ-2326	3,400	2,800
2017	2-883-02	スワブHJ-2307	7,700	6,400
2017	2-883-03	スワブHJ-2317	5,000	4,200
2017	2-883-04	スワブHJ-2435	6,000	5,000
2017	2-883-05	スワブHJ-3328	350	300
2017	2-883-06	スワブHJ-3329	350	300
2017	2-884-01	スワブHJ-2609	6,400	6,000
2017	2-884-02	スワブHJ-2637	5,000	4,500
2017	2-884-03	スワブHJ-2637B	6,200	5,700
2026	1-7574-01	HEPAフィルター掃除機35857	79,000	79,060
2034	2-9645-01	カラーテープCR-100PC-2DB	9,400	7,200
2034	2-9645-03	カラーテープCR-100PC-2RE	9,400	7,200
2034	2-9645-04	カラーテープCR-100PC-2YE	9,400	7,200
2034	2-9645-05	カラーテープCR-100PC-2WH	9,400	7,200
2034	1-7007-03	クリーンルームテープ2 白 50mm	4,140	3,500
2042	2-4905-05	ピオラモねじロバイアル SCC25ml	4,300	5,300
2042	7-2221-02	UMサンプル瓶SCC 100ml 5本入	1,320	1,400
2048	1-5279-21	イオナイザー973-RW0-010	102,000	122,000
2048	1-5279-12	イオナイザー975-RW0-010	110,000	132,000
2050	1-7667-11	静電気除去ブロウYM-1000 50hz	56,800	65,000
2050	1-7667-12	静電気除去ブロウYM-1000 60hz	56,800	65,000
2050	1-7667-13	静電気除去ブロウYM-1000D50hz	89,600	61,000
2050	1-7667-14	静電気除去ブロウYM-1000D60hz	89,600	61,000
2054	1-5277-01	静電気センサー 718	132,830	207,900
2054	1-5277-11	静電気センサー718 チャージャーセット	57,750	87,780
2060	9-5659-01	アジャスタブルリストストラップ2314赤	3,010	3,240
2060	9-5659-02	アジャスタブルリストストラップ2314青	3,010	3,240
2069	9-5660-01	導電性フロアマット1890 1m×2m	22,000	33,000
2069	9-5660-02	導電性フロアマット1890 1m×5m	49,800	78,000
2074	2-882-01	静電気防止バッグ5#	600	400
2074	2-882-02	静電気防止バッグ6#	900	600
2074	2-882-03	静電気防止バッグ7#	1,200	850
2074	2-882-04	静電気防止バッグ8#	1,800	1,200
2074	2-882-05	静電気防止バッグ9#	2,100	1,400
2074	2-882-06	静電気防止バッグ10#	3,100	2,100
2074	2-882-07	静電気防止バッグ11#	3,500	2,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2074	2-882-08	静電気防止バッグ12#	4,900	3,300
2074	2-881-01	静電気防止アルミ蒸着バッグ5#	1,200	850
2074	2-881-02	静電気防止アルミ蒸着バッグ6#	1,800	1,150
2074	2-881-03	静電気防止アルミ蒸着バッグ7#	2,400	1,600
2074	2-881-04	静電気防止アルミ蒸着バッグ8#	3,500	2,400
2074	2-881-05	静電気防止アルミ蒸着バッグ9#	4,200	2,800
2074	2-881-06	静電気防止アルミ蒸着バッグ10#	6,100	4,100
2074	2-881-07	静電気防止アルミ蒸着バッグ11#	7,700	5,300
2074	2-881-08	静電気防止アルミ蒸着バッグ12#	10,500	7,200
2074	1-7055-01	静電気防止ポリバッグ PB10Z 百枚入	3,300	2,900
2074	1-7055-02	静電気防止ポリバッグ PB15Z 百枚入	5,000	4,400
2074	1-7055-03	静電気防止ポリバッグ PB20Z 百枚入	8,400	7,400
2074	1-7055-04	静電気防止ポリバッグ PB30Z 百枚入	15,900	14,000
2074	2-2680-01	静電気シールディングバッグ 4×6	3,400	3,480
2074	2-2680-03	静電気シールディングバッグ 12×18	16,800	17,040
2074	2-2680-04	静電気シールディングバッグ 8×12	13,400	8,520
2074	2-2680-05	静電気シールディングバッグ 11×15	23,800	13,400
2075	1-7052-01	静電気シールディングバッグ SB8 百入	1,600	1,400
2075	1-7052-02	静電気シールディングバッグ SB10	2,250	2,000
2075	1-7052-03	静電気シールディングバッグ SB12	3,600	3,200
2075	1-7052-04	静電気シールディングバッグ SB15	4,750	4,200
2075	1-7052-05	静電気シールディングバッグ SB20	6,900	6,100
2075	1-7052-06	静電気シールディングバッグ SB25	10,400	9,200
2075	1-7052-07	静電気シールディングバッグ SB30	7,900	7,000
2075	1-7052-08	静電気シールディングバッグ SB45	15,200	13,400
2075	6-8335-01	静電気防止バッグジッパー 13215	7,920	6,600
2075	6-8335-02	静電気防止バッグジッパー 13245	12,400	10,300
2075	6-8335-03	静電気防止バッグジッパー 13265	18,500	15,400
2075	6-8335-04	静電気防止バッグジッパー 13275	19,800	18,900
2075	6-8335-05	静電気防止バッグジッパー 13305	34,000	28,300
2075	6-8335-06	静電気防止バッグジッパー 13325	59,700	49,700
2087	1-7525-01	導電チェアTD-EH2L ブラック	29,700	31,000
2087	1-7525-02	導電チェアTD-EH2Lダークブラウン	29,700	31,000
2087	1-7529-01	導電チェアTD-EH25L ブラック	40,100	43,700
2087	1-7529-02	導電チェアTD-EH25Lダークブラウン	40,100	43,700
2087	1-9291-01	スタンドワークチェア UWS-100CE	48,800	50,800
2088	7-148-01	静電防止液 500ml	2,000	2,300
2088	7-148-02	静電防止液 1000ml	6,000	6,800
2100	9-4000-01	バキューム吸着ピンセットVPP803LF	56,000	58,000
2107	6-7905-16	MEISTERピンセットOC11-TNF	6,000	5,900
2107	6-7905-17	MEISTERピンセット OC11-SA	4,100	4,800
2107	6-7905-33	MEISTERピンセット 2-TNF	6,000	5,900
2107	6-7905-34	MEISTERピンセット 2-SA	4,100	4,800
2127	9-3042-11	ブロー 134a JBA-S481	1,500	2,000
2128	9-3041-11	急冷剤 134a QRA-S481	1,900	1,950



- 大阪本社
東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
つくば営業所 大宮営業所 西東京営業所 静岡営業所 京都営業所
神戸営業所 広島営業所 高松営業所 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 50000

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
162	8-9620-01	健保カルテ 1号紙 301	440	480
162	8-9620-02	健保カルテ 2号紙 302	440	480
162	8-9620-03	健保カルテ 3号紙 303	440	480
162	8-9618-01	社保カルテ 1号紙 370	650	700
162	8-9618-02	社保カルテ 2号紙 371	650	700
162	8-9618-03	社保カルテ 3号紙 372	650	700
162	8-9617-01	国保カルテ 1号紙 373	650	700
162	8-9617-02	国保カルテ 2号紙 374	650	700
162	8-9617-03	国保カルテ 3号紙 375	650	700
205	2-2042-01	卓上製氷機 HZB-12	98,000	93,000
315	6-979-01	ビニール前掛 胸前掛	1,100	1,200
315	6-979-02	ビニール前掛 腰前掛	800	900
318	1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 M	980	820
318	1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 L	980	820
318	1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 XL	980	820
325	0-8084-01	N95マスク個別包装タイプSH2950	4,200	3,500
325	0-8084-02	N95マスク個別包装タイプSH2950C	6,100	5,300
325	0-8084-03	N95マスク個別包装タイプSH2950V	4,900	4,100
326	0-8083-01	N95 マスク SH9550 20枚入	4,750	3,500
326	0-8083-02	N95 マスク SH9550C 20枚入	5,450	5,200
326	0-8083-03	N95 マスク SH9550V 10枚入	2,500	2,100
364	7-5661-11	クリーンステップポット RB-406S	10,100	8,800
364	7-5661-12	クリーンステップポット RB-408S	27,800	24,000
370	8-1201-11	伸縮室内物干し SWX-700R	5,500	5,000
402	8-6695-01	災害備蓄用パンオレレンジ	10,560	12,000
402	8-6695-02	災害備蓄用パン黒豆	10,560	12,000
402	8-6695-03	災害備蓄用パンプチヴェール	10,560	12,000
457	8-5254-01	ラウンドバースツール 6929-201白	7,200	7,650
457	8-5254-02	ラウンドバースツール 6929-202黒	7,200	7,650
482	0-268-11	水銀血圧計 1092	22,000	38,000
482	0-268-12	水銀血圧計 1112	41,000	50,000
482	0-268-16	水銀血圧計 1112J	73,000	88,000
525	8-5827-01	耳鏡セット RI2056-200	10,000	12,000
525	8-5827-11	ペンスコープ耳鏡セット RI10775	800	1,000
525	8-5827-12	ペンスコープ耳鏡セット RI10779	800	1,000
525	8-5827-13	ペンスコープ耳鏡セット RI10783	800	1,000
525	8-5827-14	ペンスコープ耳鏡セット RI10789	800	1,000
525	8-5827-15	ペンスコープ耳鏡セット RI10795	800	1,000
525	8-5827-16	耳鏡セット RI10772-532	2,800	3,400
525	8-5827-17	耳鏡セット RI10772-531	2,800	3,400
525	8-5827-18	耳鏡セット RI10772-533	2,800	3,400
525	8-5827-19	耳鏡セット RI10772-534	2,800	3,400
525	8-5827-20	耳鏡セット RI10772-535	2,800	3,400
525	8-5827-21	ペンスコープ耳鏡セット RI10488	15,000	18,000
528	0-1020-01	打診器 吉村式	1,800	2,000
528	0-315-02	打診器 勝沼式	2,580	2,750
528	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	3,400	3,800
529	0-8185-01	ペンライト ブラック	2,200	2,700
529	0-8185-02	ペンライト グリーン	2,200	2,700
529	0-8185-03	ペンライト ブルー	2,200	2,700
529	0-8185-04	ペンライト シルバー	2,200	2,700
529	0-8185-11	ペンライト予備電球 RI11177	5,000	6,000
593	0-4472-21	血沈台 木製5本立	7,000	8,000
601	2-5049-01	遠心機(回転固定型)CN-810	66,100	57,200
601	2-5050-01	遠心機(回転可変型)CN-820	80,000	69,300
601	2-5051-01	遠心機(スタンダード)CN-1040	114,000	97,900
625	8-4145-04	自動体外式除細動器HDF-PD-3101	6,800	8,800
625	8-4145-05	自動体外式除細動器HDF-PD-3301	20,000	26,000
643	0-9850-01	ボンベ運搬器 25045	8,400	11,800
643	0-9850-02	ボンベ運搬器 25043	8,800	12,000
794	8-8991-01	パノラマシールド メタリックブルー	32,000	33,000
794	8-8991-02	パノラマシールド メタリックレッド	32,000	33,000
794	8-8991-03	パノラマシールド メタリックシルバー	42,000	43,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
831	8-7558-01	イルリガードル台アルミ51046	8,900	9,800
891	8-2326-04	プラスモイスト VA1A	10,000	8,500
985	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	140	130
985	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	160	150
985	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	200	180
985	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	270	240
994	8-8167-01	手術台用ネックピロー G123082溶着	26,000	29,000
996	0-9846-01	踏み台 68095	7,500	10,000
1071	0-9954-01	隙間対策クッション 4点SET	28,500	24,000
1071	0-9954-02	隙間対策クッション ヘッド・フット用	4,500	4,000
1071	0-9955-03	ベッドサイド隙間対策クッション サイド用	10,000	9,000
1100	0-9500-01	テンビュールMEDネックピロー XS	14,000	15,000
1100	0-9500-02	テンビュールMEDネックピロー S	14,800	16,000
1100	0-9500-03	テンビュールMEDネックピロー M	15,800	17,000
1100	0-9500-04	テンビュールMEDネックピロー L	17,800	18,000
1117	0-8148-21	ドムスエアーマットDomus3+マット4	72,000	63,000
1117	7-1308-01	ドムスエアーマットDomus3+マット5	128,000	105,000
1121	0-9497-02	マットレス 溶着タイプ 1層 幅830	88,800	98,000
1121	0-9497-03	マットレス 溶着タイプ 1層 幅910	93,800	103,000
1127	8-8680-03	体位固定クッションSTC-40	7,200	5,800
1127	8-8680-01	体位固定クッション30度角STC-60	8,400	7,200
1127	8-8680-02	体位固定クッション30度角STC-100	12,000	10,000
1127	8-8680-13	交換用外カバー STC-40用	2,600	2,000
1127	8-8680-11	体位固定クッションSTC-60用カバー	2,700	2,400
1127	8-8680-12	体位固定クッションSTC-100用カバー	2,900	2,700
1133	8-8163-01	テンビュールベッドバッグサポートレギュラ	9,800	10,500
1133	8-8163-02	テンビュールベッドバッグサポートスモール	8,000	8,500
1135	0-9501-01	ケアクッション 標準	13,800	15,000
1135	0-9501-02	MEDケアクッション スーパーソフト	16,200	18,000
1135	0-9501-03	MEDケアクッション V字タイプ	17,800	19,000
1154	8-9814-01	超音波洗浄器 M-2000	4,800	5,600
1170	8-9238-01	ティルト&リクライニング車椅子BAL11	157,000	147,000
1170	8-9238-02	ティルト&リクライニング車椅子BAL12	157,000	147,000
1185	8-6500-01	らくらくあるくんRkun-SOR	48,000	40,000
1185	8-6500-02	らくらくあるくんRkun-SBL	48,000	40,000
1185	8-6500-03	らくらくあるくんRkun-SGR	48,000	40,000
1185	8-6501-01	らくらくあるくんRkun-ROR	59,000	51,000
1185	8-6501-02	らくらくあるくんRkun-RBL	59,000	51,000
1185	8-6501-03	らくらくあるくんRkun-RGR	59,000	51,000
1185	8-9294-01	あるくん ネイチャー Rkun-SHY	51,000	43,000
1185	8-9294-02	あるくん ネイチャー Rkun-SFW	51,000	43,000
1185	8-9294-03	あるくん ネイチャー Rkun-RHY	62,000	54,000
1185	8-9294-04	あるくん ネイチャー Rkun-RFW	62,000	54,000
1185	8-9293-01	らくらくあるくん 低床型 Rkun-LO	69,000	60,000
1185	8-9293-02	らくらくあるくん 低床型 Rkun-LB	69,000	60,000
1185	8-9293-03	らくらくあるくん 低床型 Rkun-LG	69,000	60,000
1201	8-7563-02	ユーロフロストランドクラッチ86051黒	3,900	4,900
1217	8-2772-21	電子レンジ IMB-T171-5	12,700	13,500
1217	8-2772-22	電子レンジ IMB-T171-6	12,700	13,500
1223	8-1670-01	さわやかチェアPT 8220	46,800	48,500
1223	8-1670-02	さわやかチェアPT 8221	46,800	48,500
1223	8-1670-03	さわやかチェアPT 8222	58,800	60,500
1223	8-1670-04	さわやかチェアPT 8223	58,800	60,500
1226	8-8035-01	あらえるII 8030	37,000	38,500
1226	8-8035-02	ポーダブルトレイ 8031	49,000	50,500
1249	0-4968-01	アクティ尿とりパッド男女兼用 84450	5,700	4,680
1249	0-6228-01	アクティ尿とりパッドスーパー84451	7,200	5,940
1301	0-4482-01	すべり止めマット	6,800	7,400
1304	8-5245-01	風呂用温度計 72725	370	500
1369	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	22,300	21,200
1369	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	23,600	22,500
1369	6-9198-01	ストップウォッチ 121.1515-00	24,900	23,700



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□神戸営業所

□横浜支店

□大宮営業所

□広島営業所

□名古屋支店

□西東京営業所

□高松営業所

□札幌営業所

□静岡営業所

□福岡営業所

□仙台営業所

□京都営業所

□沖縄営業所

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
43	5-5358-21	バッグミキサーミニミックス100VPCC	435,000	390,000
43	5-5358-11	バッグミキサーミニ BAGPAGE100	45,200	36,000
43	5-5358-12	バッグミキサー BAGLIGHT100	10,200	8,400
44	2-6391-07	サニスベックテストバッグ厚手フィルタ付き	17,800	15,700
50	2-5386-03	EMサイクルディスペンサー 1~5ML	60,800	56,200
50	2-5386-06	EMサイクルディスペンサー10~60ML	91,800	84,800
52	1-9005-21	インキュベーターSIW-300S	120,000	128,000
52	1-9005-22	インキュベーターSIW-450S	145,000	148,000
52	1-9005-23	インキュベーターSIW-600S	175,000	178,000
52	1-9007-11	インキュベーターIW-300S	98,000	108,000
52	1-9007-12	インキュベーターIW-450S	120,000	128,000
52	1-9007-13	インキュベーターIW-600S	145,000	148,000
56	1-6150-01	クールインキュベーター ICI100	125,000	128,000
56	1-6150-02	クールインキュベーター ICI200	170,000	190,000
62	1-4595-21	ECウォーターバスEW-100R	25,200	25,000
62	1-2944-01	ECウォーターバスEW-100RD	37,400	37,000
62	1-4596-11	ECオイルバス 専用スノコ	2,400	2,800
71	2-9560-01	デジタルマイクロスコープUM06	98,000	83,000
73	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし	500	430
73	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし	700	640
73	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト	1,390	1,160
73	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ	1,390	1,160
73	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー	1,390	1,160
73	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン	1,390	1,160
73	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク	1,390	1,160
73	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー	1,390	1,160
73	1-3381-01	スライドガラス45°・ホワイト	1,390	1,160
73	1-3381-02	スライドガラス45°・オレンジ	1,390	1,160
73	1-3381-03	スライドガラス45°・イエロー	1,390	1,160
73	1-3381-04	スライドガラス45°・グリーン	1,390	1,160
73	1-3381-05	スライドガラス45°・ピンク	1,390	1,160
73	1-3381-06	スライドガラス45°・ブルー	1,390	1,160
73	1-3382-01	スライドガラス90°・ホワイト	1,050	880
73	1-3382-02	スライドガラス90°・オレンジ	1,050	880
73	1-3382-03	スライドガラス90°・イエロー	1,050	880
73	1-3382-04	スライドガラス90°・グリーン	1,050	880
73	1-3382-05	スライドガラス90°・ピンク	1,050	880
73	1-3382-06	スライドガラス90°・ブルー	1,050	880
81	1-5962-01	メスフラスコ PMP67104	1,470	1,600
81	1-5962-02	メスフラスコ PMP67204	1,970	2,200
81	1-5962-03	メスフラスコ PMP67304	2,140	2,400
81	1-5962-04	メスフラスコ PMP67404	2,760	3,000
81	1-5962-05	メスフラスコ PMP67504	2,870	3,200
85	2-5238-03	ピオラムビペットIIブラ 5mL	5,238	6,300
85	2-5238-04	ピオラムビペットIIブラ 10mL	7,100	7,000
91	2-5052-01	遠心機CN-1050 本体 ローター無	91,500	79,200
91	2-5052-02	遠心機CN-2060 本体 ローター無	124,000	106,700
91	2-5052-11	遠心機RA1508ローター15ML×8本	62,300	53,900
91	2-5052-12	遠心機RA5004ローター50ML×4本	68,600	59,400
91	2-5052-13	遠心機REA1520 ローター1.5ML	62,300	53,900
94	2-075-06	耐熱ねじりびん 黒キャップ付5000	15,900	17,900
94	2-076-07	ねじりびん 赤キャップ付5000	16,350	18,350
94	2-077-07	ねじりびん 青キャップ付5000	15,500	17,500
94	2-035-07	ねじりびん丸型白 透明キャップ付 5000	15,900	17,900
95	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	2,480	2,800
95	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	1,850	2,300
95	4-5032-04	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色250ml	3,600	4,200
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	770	700
97	1-4639-01	洗浄瓶 BS型 100ml	140	130
97	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	160	150
97	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	200	180
97	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	270	240
101	2-958-01	分析天秤IUZ-101	250,000	240,000
103	2-9843-01	ポータブル台はかりPB-30	63,700	58,000
103	2-9843-02	ポータブル台はかりPB-60	63,700	58,000
103	2-9843-03	ポータブル台はかりPB-150	63,700	58,000
103	2-9844-01	デジタル台はかりBW-1N-30	69,200	69,000
103	2-9844-02	デジタル台はかりBW-1N-60	75,000	73,000
103	2-9844-03	デジタル台はかりBW-1N-150	75,000	76,000
107	2-946-01	フィルターマニフォルドAFA0211	143,000	128,000
124	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	518	520
127	1-9385-23	エコノミーホットプレートEHP-400N	65,000	58,000
129	1-4606-31	ホットスターラREXIM RSH-1AN	31,200	28,400
129	1-4607-51	ホットスターラREXIM RSH-4AN	97,900	89,000
129	1-4608-41	ホットスターラREXIM RSH-6AN	168,000	118,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
129	2-4989-01	パソリナホットスターラCT-3HAT	36,800	29,000
129	2-4989-02	パソリナホットスターラCT-5HAT	44,500	35,000
130	1-4611-21	試験管ミキサーTRIO HM-1N	26,600	24,200
130	1-4611-22	試験管ミキサーTRIO HM-1FN	32,600	29,700
130	1-4611-23	試験管ミキサーTRIO HM-2N	32,600	29,700
130	1-4611-24	試験管ミキサーTRIO HM-2FN	38,700	35,200
130	1-4206-21	回転子 001. 1910 5個入	950	910
130	1-4206-22	回転子 001. 1915 5個入	950	910
130	1-4206-23	回転子 001. 1920 5個入	950	910
130	1-4206-28	回転子001. 1945-5 5個入	1,600	1,520
130	1-4206-29	回転子001. 1950-5 5個入	1,600	1,520
130	1-4206-30	回転子001. 1955-5 5個入	2,700	2,570
130	2-4760-01	オクタゴンカラー攪拌子371090019	800	720
130	2-4760-02	オクタゴンカラー攪拌子371090020	800	720
130	2-4760-03	オクタゴンカラー攪拌子371090021	800	720
134	2-984-01	液面検知機CLLAS-4	76,000	69,000
138	6-8762-01	ナスコ・ワールバックBOO 679WA	10,600	8,700
138	6-8762-02	ナスコ・ワールバックBOO 736WA	14,000	11,600
138	6-8762-03	ナスコワイマルバックパック 1255WA	20,200	16,800
158	1-3283-01	アズラボ白衣 男性用AL-MS S	4,360	4,000
158	1-3283-02	アズラボ白衣 男性用AL-MS M	4,360	4,000
158	1-3283-03	アズラボ白衣 男性用AL-MS L	4,360	4,000
158	1-3283-04	アズラボ白衣 男性用AL-MS LL	4,360	4,000
158	1-3283-05	アズラボ白衣 男性用AL-MS 3L	4,360	4,000
158	1-3284-01	アズラボ白衣 男性用AL-MW S	4,360	4,200
158	1-3284-02	アズラボ白衣 男性用AL-MW M	4,360	4,200
158	1-3284-03	アズラボ白衣 男性用AL-MW L	4,360	4,200
158	1-3284-04	アズラボ白衣 男性用AL-MW LL	4,360	4,200
158	1-3284-05	アズラボ白衣 男性用AL-MW 3L	4,360	4,200
158	1-3281-01	アズラボ白衣 女性用AL-FS S	4,240	4,000
158	1-3281-02	アズラボ白衣 女性用AL-FS M	4,240	4,000
158	1-3281-03	アズラボ白衣 女性用AL-FS L	4,240	4,000
158	1-3281-04	アズラボ白衣 女性用AL-FS LL	4,240	4,000
158	1-3282-01	アズラボ白衣 女性用AL-FW S	4,240	4,200
158	1-3282-02	アズラボ白衣 女性用AL-FW M	4,240	4,200
158	1-3282-03	アズラボ白衣 女性用AL-FW L	4,240	4,200
158	1-3282-04	アズラボ白衣 女性用AL-FW LL	4,240	4,200
160	2-6341-11	検査用ウェア 長袖 FX70949 S	5,200	5,400
160	2-6341-12	検査用ウェア 長袖 FX70949 M	5,200	5,400
160	2-6341-13	検査用ウェア 長袖 FX70949 L	5,200	5,400
160	2-6341-14	検査用ウェア 長袖 FX70949 LL	5,200	5,400
160	2-6341-15	検査用ウェア 長袖 FX70949 XL	5,200	5,400
178	2-2042-01	卓上製氷機 HZB-12	98,000	93,000
188	3-4718-01	真空調理用芯温度計セットHI9063VC	72,000	75,000
188	3-4718-11	真空調理用芯温度計セット針状センサー40	15,000	15,500
188	3-4718-12	真空調理用芯温度計セット針状センサー60	15,000	15,500
188	3-4718-13	真空調理用芯温度計セット針状センサー100	15,000	15,500
188	3-4718-14	真空調理用芯温度計セットムース	2,000	2,400
193	6-7702-01	標準温度計(棒状) No. 0 成績書付	36,000	40,000
193	6-7702-02	標準温度計(棒状) No. 1 成績書付	11,500	13,000
193	6-7702-03	標準温度計(棒状) No. 2 成績書付	13,500	15,000
193	6-7702-04	標準温度計(棒状) No. 3 成績書付	15,000	17,000
193	6-7702-05	標準温度計(棒状) No. 4 成績書付	18,000	20,000
193	6-7702-06	標準温度計(棒状) No. 5 成績書付	23,500	26,000
193	6-7702-07	標準温度計(棒状) No. 6 成績書付	30,000	33,000
193	6-7702-08	標準温度計(棒状) No. 7 成績書付	37,000	41,000
193	6-7703-01	標準温度計(二重管) No. 0	48,000	53,000
193	6-7703-02	標準温度計(二重管) No. 1	24,500	27,000
193	6-7703-03	標準温度計(二重管) No. 2	27,000	30,000
193	6-7703-04	標準温度計(二重管) No. 3	31,000	34,000
193	6-7703-05	標準温度計(二重管) No. 4	36,000	40,000
193	6-7703-06	標準温度計(二重管) No. 5	47,000	52,000
193	6-7703-07	標準温度計(二重管) No. 6	54,000	60,000
193	6-7703-08	標準温度計(二重管) No. 7	62,000	69,000
211	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	26,600	23,000
211	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	9,400	8,100
212	1-4094-21	ラコムテスターpH計 pHTestr10	16,100	16,000
212	1-4094-22	ラコムテスターpH計 pHTestr20	17,900	18,000
212	1-4094-23	ラコムテスターpH計 pHTestr30	20,100	20,000
214	1-709-01	導電率計ULTRAPEN PT1	25,500	22,000
269	2-3129-06	液体クロマトグラフ試薬330-00347	3,000	4,500
270	2-3647-33	試薬 硫酸マグネシウム 無水	1,100	1,150
390	1-305-11	卓上型万能ミキサー KMM770	136,000	140,000
390	1-305-21	卓上型万能ミキサー交換用ステンレスボール	21,000	23,000
390	1-305-22	卓上型万能ミキサー交換用ホイッパー12本	16,000	18,000

アズワン株式会社

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

アスレ研究設備カタログ2016

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
228	3-5633-02	ラボシェルフ AS1220・RA1890	104,000	125,000
228	3-5633-01	ラボシェルフAS1520・RA1890	111,000	134,000
228	3-5633-03	ラボシェルフ MS1220・RA1890	107,000	130,000
228	3-5633-04	ラボシェルフ MS1520・RA1890	114,000	138,000
228	3-5633-05	ラボシェルフ MS1820・RA1890	122,000	145,000
266	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	53,500	51,000
266	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	33,600	31,900
266	3-035-19	耐薬引違保管庫N-180G・OW	87,200	83,000
266	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	79,000	75,000
269	3-441-01	研究室用チェア TL-17L型	41,500	42,200
269	3-441-02	研究室用チェア TL-6L型	23,500	23,100
273	3-1424-01	ピュアスペース・01S PS01S-AD	48,000	40,000
295	1-9078-12	アンビエントモニタ SEM-1150	110,000	98,000

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2016

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
20	2-2152-01	APクリーンスーツネームプレートS-NP	5,650	4,500
64	1-9078-12	アンビエントモニタ SEM-1150	110,000	98,000
80	1-7667-11	静電気除去ブロワYM-1000 50hz	56,800	65,000
80	1-7667-12	静電気除去ブロワYM-1000 60hz	56,800	65,000
80	1-7667-13	静電気除去ブロワYM-1000D50hz	89,600	61,000
80	1-7667-14	静電気除去ブロワYM-1000D60hz	89,600	61,000

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

研究用素材・材料&フッ素樹脂2015＞2016

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016

平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
76	1-537-01	PTFEシート1×300×300	2,300	2,000
76	1-537-02	PTFEシート2×300×300	4,600	4,000
76	1-537-03	PTFEシート3×300×300	6,630	5,800
76	1-537-04	PTFEシート4×300×300	8,800	7,700
76	1-537-05	PTFEシート5×300×300	10,700	9,300
76	1-537-06	PTFEシート10×300×300	21,400	18,700
76	1-538-01	PTFEシート1×500×500	7,080	5,400
76	1-538-02	PTFEシート2×500×500	13,300	11,000
76	1-538-03	PTFEシート3×500×500	25,100	17,000
76	1-538-04	PTFEシート4×500×500	26,500	22,000
76	1-538-05	PTFEシート5×500×500	33,100	29,000
76	1-538-06	PTFEシート10×500×500	66,100	54,000
146	7-340-01	PTFE球鉄芯入 1/4インチ	4,480	2,060
146	7-340-02	PTFE球鉄芯入 1/2インチ	6,200	2,850
159	7-263-05	フッソグリス 50g	4,900	6,400
162	1-7219-01	ノベック 7100 高機能性液体	18,000	17,000
162	1-7219-02	ノベック 7200 高機能性液体	21,000	20,000
162	1-7219-03	ノベック 7300 高機能性液体	25,500	24,500
179	3-2452-01	ETFEコーン 008CZ16 5個入	1,750	2,100
179	3-2452-02	ETFEコーン 008CZ19 5個入	1,750	2,100
179	3-2452-03	ETFEコーン 008CZ30 5個入	1,750	2,100
179	3-2452-04	ETFEコーン 008CZ32 5個入	1,750	2,100
179	3-2452-05	PEEKナット 008NC16-KT5L	6,000	7,400
179	3-2452-06	PEEKナット 008NC32-KT5L	6,000	7,400
179	3-2452-07	PEEKナット 008NC16-KT6L	6,000	7,400
179	3-2452-08	PEEKナット 008NC32-KT6L	6,000	7,400
194	4-5342-01	ビッグボーイ 細口 100ml	1,800	1,600
194	4-5342-02	ビッグボーイ 細口 250ml	2,650	2,300
194	4-5342-03	ビッグボーイ 細口 500ml	4,000	3,600
194	4-5342-04	ビッグボーイ 細口 1000ml	8,500	7,500
194	4-5342-05	ビッグボーイ 広口 100ml	2,800	2,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
194	4-5342-06	ビッグボーイ 広口 250ml	4,200	3,650
194	4-5342-07	ビッグボーイ 広口 500ml	5,800	5,150
194	4-5342-08	ビッグボーイ 広口 1000ml	9,000	8,300
194	3-1568-01	ビッグボーイ 角型広口100ml	3,050	2,600
194	3-1568-02	ビッグボーイ 角型広口250ml	4,600	3,850
194	3-1568-03	ビッグボーイ 角型広口500ml	6,350	5,400
194	3-1568-04	ビッグボーイ 角型広口1000ml	9,900	8,600
197	2-1589-07	標準バイアル201060-1203301	15,200	15,250
201	4-3040-03	角型タンクPFA製E16-01-0215	165,000	159,000
201	4-3040-04	角型タンクPFA製E16-02-0215	66,500	64,800
201	4-3040-06	角型タンクPFA製E32-02-0215	60,800	59,000
201	4-3041-06	丸型PFA製E14-17-02-0215	25,700	24,500
201	4-3041-08	丸型PFA製E14-21-02-0215	42,100	40,800
201	4-3041-09	丸型PFA製E14-25-01-0215	81,600	79,000
204	1-9400-02	PTFEピーカー 100ml	1,500	1,300
204	1-9400-03	PTFEピーカー 200ml	2,450	2,100
217	1-6612-01	PTFE沸石 1069103	5,700	6,400
225	1-4206-21	回転子 001. 1910 5個入	950	910
225	1-4206-22	回転子 001. 1915 5個入	950	910
225	1-4206-23	回転子 001. 1920 5個入	950	910
225	1-4206-28	回転子001. 1945-5 5個入	1,600	1,520
225	1-4206-29	回転子001. 1950-5 5個入	1,600	1,520
225	1-4206-30	回転子001. 1955-5 5個入	2,700	2,570
225	9-870-01	ラボラン回転子 10X4mm 11入	2,000	1,900
225	9-870-02	ラボラン回転子 15X5mm 11入	2,000	1,900
225	9-870-03	ラボラン回転子 20X7mm 11入	2,000	1,900
226	2-4760-01	オクタゴンカラー攪拌子371090019	800	720
226	2-4760-02	オクタゴンカラー攪拌子371090020	800	720
226	2-4760-03	オクタゴンカラー攪拌子371090021	800	720
228	1-9401-03	PTFE攪拌羽根 75×20×4	540	490
228	1-9401-04	PTFE攪拌羽根 90×24×4	710	590



□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□大宮営業所

□西東京営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価格改定表

プロセスソリューションカタログ2016

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■プロセスソリューションカタログ2016

平成28年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
24	2-8589-03	細胞培養フラスコVTC-F175V	9,150	8,200
24	2-8589-05	細胞培養フラスコVTC-F75P	9,000	9,400
24	2-8589-06	細胞培養フラスコVTC-F175P	7,100	7,500
46	1-5182-12	チューブローテーター用5mlホルダー	12,000	15,000
62	2-5238-03	ピオラモピペットIIプラ 5mL	5,300	6,300
62	2-5238-04	ピオラモピペットIIプラ 10mL	7,100	7,000
99	2-6391-07	サニスベックテストバッグ厚手フィルタ付き	17,800	15,700
101	5-5358-21	バッグミキサーミニミックス100VPCC	435,000	390,000
101	5-5358-11	バッグミキサーミニ BAGPAGE100	45,200	36,000
101	5-5358-12	バッグミキサー BAGLIGHT100	10,200	8,400
127	2-3647-33	試薬 硫酸マグネシウム 無水	1,100	1,150

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
128	3-3494-04	試薬MO053	2,700	2,500
130	2-688-09	薄層クロマトグラフィーHCG-80-7	11,800	13,000
130	2-282-01	薄層クロマトグラフィー 100-1a	98,000	112,000
130	2-282-05	薄層クロマトグラフィー 100-6a	13,400	16,500
130	2-282-07	薄層クロマトグラフィー 100-7d	48,000	97,500
145	2-3129-06	液体クロマトグラフ試薬330-00347	3,000	4,500
177	3-1424-01	ピュアスペース・01S PS01S-AD	48,000	40,000
197	2-5143-01	NMR試料管ラックZ118257-1EA	5,900	6,100
217	1-9078-12	アンビエントモニタ SEM-1150	110,000	98,000
233	2-2152-01	APクリーンスーツネームプレートS-NP	5,650	4,500
239	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	770	700



大阪本社

東京支店

横浜支店

名古屋支店

札幌営業所

仙台営業所

つくば営業所

大宮営業所

西東京営業所

静岡営業所

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

高松営業所

福岡営業所

沖縄営業所

価格改定表

防災・減災対策用品パンフレット

平成28年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成28年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
18	8-6695-01	災害備蓄用パンオレンジ	10,560	12,000
18	8-6695-02	災害備蓄用パン黒豆	10,560	12,000
18	8-6695-03	災害備蓄用パンプチヴェール	10,560	12,000

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所