

価格改定表

研究用総合機器カタログ2021
サンクアスト産業用研究機器カタログ2021
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2021
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

2022年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2022年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
9	1-7477-51	定温乾燥器 EO-300V	89,000	94,000
9	1-7477-52	定温乾燥器 EO-450V	103,000	108,000
9	1-9381-51	定温乾燥器 EO-600V	132,000	139,000
9	1-9381-52	定温乾燥器 EO-700V	137,000	144,000
9	1-7478-41	定温乾燥器 EOP-300V	97,000	102,000
9	1-7478-42	定温乾燥器 EOP-450V	111,000	116,000
9	1-9382-41	定温乾燥器 EOP-600V	140,000	147,000
9	1-9382-42	定温乾燥器 EOP-700V	145,000	152,000
9	1-7477-51-22	検査書付 定温乾燥器 EO-300V	99,000	104,000
9	1-7477-52-22	検査書付 定温乾燥器 EO-450V	113,000	118,000
9	1-9381-51-22	検査書付 定温乾燥器 EO-600V	142,000	149,000
9	1-9381-52-22	検査書付 定温乾燥器 EO-700V	147,000	154,000
9	1-7478-41-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-300V	107,000	112,000
9	1-7478-42-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-450V	121,000	126,000
9	1-9382-41-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-600V	150,000	157,000
9	1-9382-42-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-700V	155,000	162,000
12	3-6849-01	LED警告灯VLO4M100NPR/AY	7,800	8,800
12	1-6105-21	架台 3070T	27,000	29,500
12	1-6105-22	架台 4570T	30,000	33,500
12	1-6105-23	架台 6070T	32,000	35,500
12	1-8999-22	450棚板セット THS-450	6,000	6,400
12	1-8999-23	600用耐荷重棚板セット THS-600	10,000	10,800
16	1-1901-01	送風定温恒温器 DKM300	149,000	156,000
16	1-1901-02	送風定温恒温器 DKM400	176,000	185,000
16	1-1901-03	送風定温恒温器 DKM600	216,000	227,000
16	3-8317-01	フェイルセーフオープン DGS400	198,000	199,800
17	1-9294-01	送風定温乾燥器DKN302	204,000	214,000
17	1-9294-02	送風定温乾燥器DKN402	226,000	237,000
17	1-9294-03	送風定温乾燥器DKN602	273,000	287,000
17	1-9294-04	送風定温乾燥器DKN812	513,000	539,000
17	1-9294-05	送風定温乾燥器DKN912	943,000	990,000
21	3-8686-01	コールドトラップセット	30,000	31,000
21	3-8686-11	スタンド部 コールドトラップセット	8,700	9,100
21	3-8688-01	真空ポンプセット	79,700	82,000
21	3-8688-02	真空ポンプセット	99,700	102,000
21	3-8688-03	真空ポンプセット	184,800	192,000
22	2-8102-01	凍結乾燥器 FDU-12AS	473,000	510,000
22	2-8102-11	フラスコ・瓶用多岐管 PMH-4AAS	108,000	115,000
22	2-8102-12	ドライチャンバー DRC-2LAS	215,000	225,000
31	1-7474-31	インキュベーター EIP-300V	97,000	102,000
31	1-7474-32	インキュベーター EIP-450V	111,000	116,000
31	1-9384-31	インキュベーター EIP-600V	140,000	147,000
31	1-9384-32	インキュベーター EIP-700V	145,000	152,000
31	1-7473-41	インキュベーター EI-300V	89,000	94,000
31	1-7473-42	インキュベーター EI-450V	103,000	108,000
31	1-9383-41	インキュベーター EI-600V	132,000	139,000
31	1-9383-42	インキュベーター EI-700V	137,000	144,000
31	1-7474-31-22	検査書付インキュベーターEIP-300V	107,000	112,000
31	1-7474-32-22	検査書付インキュベーターEIP-450V	121,000	126,000
31	1-9384-31-22	検査書付インキュベーターEIP-600V	150,000	157,000
31	1-9384-32-22	検査書付インキュベーターEIP-700V	155,000	162,000
31	1-7473-41-22	検査書付インキュベーターEI-300V	99,000	104,000
31	1-7473-42-22	検査書付インキュベーターEI-450V	113,000	118,000
31	1-9383-41-22	検査書付インキュベーターEI-600V	142,000	149,000
31	1-9383-42-22	検査書付インキュベーターEI-700V	147,000	154,000
32	1-6035-11	パーソナルインキュベーターPIC-101	59,500	63,000
32	1-6035-11-22	検査書付インキュベーターPIC-101	69,500	73,000
35	63-1394-01	SLI-220 恒温器	82,000	85,000
35	63-1394-02	SLI-400C 恒温器	135,000	142,000
35	63-1394-03	SLI-700C 恒温器	200,000	210,000
35	63-1394-01-22	検査書付SLI-220 恒温器	92,000	95,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
35	63-1394-02-22	検査書付SLI-400C 恒温器	145,000	152,000
35	63-1394-03-22	検査書付SLI-700C 恒温器	210,000	220,000
36	3-8704-01	レギュレーターセット 標準セット	40,000	43,000
38	3-6105-01	ポータブルミニインキュベータAS203M	398,000	418,000
39	1-6150-01	クールインキュベータ ICI100	135,000	156,000
39	1-6150-02	クールインキュベータ ICI200	190,000	204,000
40	2-926-21	クールインキュベータFCI-280G	73,000	77,000
40	2-926-22	クールインキュベータFCI-280HG	93,000	97,000
40	3-7056-01	インキュベータFI-280	44,000	47,000
40	3-7055-01	アイキューブクールストックFCS-280	42,000	44,800
41	2-926-21-22	検査書付インキュベータFCI-280G	83,000	87,000
41	2-926-22-22	検査書付インキュベータFCI-280HG	103,000	107,000
41	3-7056-01-22	検査書付 インキュベータFI-280	54,000	57,000
41	3-7055-01-22	検査書付 クールストックFCS-280	52,000	54,800
41	1-6112-01	コンパクトクールインキュベータICI1	75,000	95,000
41	1-8963-01	クールインキュベータ CN-40A	199,500	215,000
41	1-8963-01-22	検査書付 インキュベータ CN-40A	209,500	225,000
43	1-6684-01	クールインキュベータ CN-25C	99,800	105,000
43	1-6684-02	クールインキュベータSLC-25A	115,000	125,000
43	1-6684-11	ドア施錠セット SLC-K252	8,000	9,000
43	1-6684-01-22	検査書付 インキュベータ CN-25C	109,800	115,000
43	1-6684-02-22	検査書付 インキュベータSLC-25A	125,000	135,000
44	3-6100-01	シェイキングインキュベーター 本体	498,000	529,000
44	3-6100-31	125mlフラスコホルダー(1個入)	7,500	8,000
44	2-986-21	250mlフラスコホルダー(1個入)	8,800	9,300
44	2-986-22	500mlフラスコホルダー(1個入)	8,800	9,300
45	4-2563-01	HDO-12H 本体	235,000	248,000
45	4-2563-11	BK40-12 ボトルキット	42,000	44,000
45	4-2563-12	CT50-12 50mlチューブキット	35,000	37,000
45	4-2563-13	MT15-96 1.5mlチューブキット	60,000	63,000
45	4-2563-14	DT-12H トレイ	13,000	13,700
45	4-2563-15	RP-12H シーソーユニット	32,000	33,800
45	4-2563-16	LB40-120 ショートボトル	9,000	9,500
45	4-2563-17	LB40-200 ロングボトル	10,500	11,100
45	1-6142-11	小型振盪恒温器PIC-101S	122,500	123,000
46	1-5837-31	インキュベーターSIC-320LX	255,000	266,000
46	1-5837-32	インキュベーターSIC-320HX	235,000	246,000
46	1-5837-31-22	検査書インキュベーターSIC-320LX	265,000	276,000
46	1-5837-32-22	検査書インキュベーターSIC-320HX	245,000	256,000
46	4-525-01	シェイキングインキュベーターMSI-60	198,000	217,000
46	4-525-11	フラスコ用ホルダー FP6-250	21,000	23,000
46	4-525-12	フラスコ用ホルダー FP12-100	21,000	23,000
46	4-525-13	調整バー付きホルダー ABP-12	24,000	26,000
46	4-525-14	パネ式ホルダー UP-260	25,000	27,000
46	4-525-15	2段プラットホルダー DDP-4A	16,000	17,000
46	4-525-16	プラットホルダー P-4	5,000	5,500
46	4-525-17	滑り止めシート SP-GS	4,700	5,200
50	1-2185-11	水槽 PP-28	7,900	8,300
50	1-2185-12	水槽 PP-36	8,300	8,700
50	1-4196-31	EA-1X エコノミー恒温水槽	98,000	110,000
50	1-4195-21	ED-2X エコノミー恒温水槽	138,000	150,000
50	1-4196-31-22	検査書付エコノミー恒温水槽 EA-1X	108,000	120,000
50	1-4195-21-22	検査書付エコノミー恒温水槽 ED-2X	148,000	160,000
51	1-1594-11	水槽 PP-18	7,500	7,900
57	2-1984-01	ウォーターバス BS200	64,000	67,000
57	2-1984-02	ウォーターバス BS401	106,000	111,000
57	2-1984-03	ウォーターバス BS601	129,000	135,000
57	2-1984-04	ウォーターバス BS660	129,000	135,000
57	2-1984-05	ウォーターバス BM500	46,000	48,000
58	4-2623-01	9550504PURA4 ウォーターバス	158,000	164,000
58	4-2623-02	9550510PURA10ウォーターバス	181,000	188,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
58	4-2623-03	9550514PURA14ウォーターバス	188,000	195,000
58	4-2623-04	9550522PURA22ウォーターバス	206,000	214,000
58	4-2623-05	9550530PURA30ウォーターバス	247,000	257,000
58	4-2623-11	9970580 リフトアップカバー	30,000	34,000
58	4-2623-12	9970581 リフトアップカバー	38,000	43,000
58	4-2623-13	9970582 リフトアップカバー	40,000	45,000
58	4-2623-14	9970583 リフトアップカバー	49,000	55,000
58	4-2623-15	9970584 リフトアップカバー	59,000	67,000
58	4-2623-16	9970300 試験管ラック60本	10,000	11,000
58	4-2623-17	9970301 試験管ラック90本	10,000	11,000
58	4-2623-18	9970303 試験管ラック21本	10,000	11,000
58	1-5378-11	フード付ウォーターバス FSGPD02	115,000	122,000
58	1-5378-12	フード付ウォーターバス FSGPD2S	121,000	129,000
58	1-5378-13	フード付ウォーターバス FSGPD05	142,000	151,000
58	1-5378-14	フード付ウォーターバス FSGPD10	168,000	178,000
58	1-5378-15	フード付ウォーターバス FSGPD15D	328,000	346,000
58	1-5378-16	フード付ウォーターバス FSGPD20	205,000	217,000
58	1-5378-17	フード付ウォーターバス FSGPD28	236,000	250,000
60	2-7824-01	低温恒温水槽(ペルチェ式) CTB-1	188,000	199,000
60	2-7824-02	低温恒温水槽(ペルチェ式) CTB-2	239,000	248,000
63	1-3903-21	KS-1X 恒温スターラーバス	230,000	238,000
63	1-3903-21-22	検査書付恒温スターラーバス KS-1X	240,000	248,000
65	2-7904-21	EO-2X 恒温油槽	158,000	164,000
66	2-7904-21-22	点検検査書付恒温油槽 EO-2X	168,000	174,000
66	2-1986-02	オイルバス BO400	48,000	50,000
66	2-1986-13	オイルバス BO601	115,000	121,000
66	2-9146-01	耐熱シリコンオイルASO-100	9,300	12,800
66	2-9146-02	シリコンオイルASO-100-15KG	132,700	183,000
69	1-4312-01	ステンレス角型水槽 SKOB-01	36,000	38,000
69	1-7549-01	ステンレス水槽 HSS-01	28,000	32,000
69	1-7549-02	ステンレス水槽 HSS-02	59,000	66,000
69	1-1516-01	湯煎器 150	6,500	8,230
70	1-4535-01	ウォータージャケットバス SKG-01	24,500	26,000
71	4-2865-01	SS 500個入シームレスPPボール	4,500	4,800
71	4-2865-02	S 500個入シームレスPPボール	6,800	7,300
71	4-2865-03	M 300個入シームレスPPボール	8,100	8,700
71	4-2865-04	L 200個入シームレスPPボール	7,900	8,500
71	4-2865-05	XL 200個入シームレスPPボール	9,000	9,600
71	4-1641-03	F18321-0824 ラボウェイト	37,900	40,300
72	1-1983-01	ビーカーダイバーホルダー BH-100	7,300	8,000
72	1-1983-02	ビーカーダイバーホルダー BH-200	7,900	8,700
72	1-1983-03	ビーカーダイバーホルダー BH-300	8,500	9,400
72	1-1983-04	ビーカーダイバーホルダー BH-500	9,200	10,000
72	1-1983-05	ビーカーダイバーホルダー BH-1000	10,300	11,300
73	1-9593-01	缶石除去剤 オルガゾール10	1,165	1,350
74	1-9386-31	ホットプレート CHP-170AF	39,900	42,000
74	1-9386-32	ホットプレート CHP-250AF	58,800	63,000
74	1-9386-33	ホットプレート CHP-400AF	92,500	99,000
74	1-9387-41	ホットプレート CHP-170DF	43,000	45,000
74	1-9387-42	ホットプレート CHP-250DF	62,000	66,000
74	1-9387-43	ホットプレート CHP-400DF	99,900	106,000
76	4-2088-01	TCHP-200D ホットプレート	48,000	49,000
76	3-7033-01	ホットプレート HP550-S	53,000	54,800
77	3-6512-01	スタンダードホットプレートDSHP-1S	48,000	49,000
77	3-6512-02	スタンダードホットプレートDSHP-1L	63,000	65,000
77	1-9385-21	エコミーホットプレートEHP-170N	27,000	28,000
77	1-9385-22	エコミーホットプレートEHP-250N	37,500	39,500
77	1-9385-23	エコミーホットプレートEHP-400N	59,500	62,500
77	1-2941-01	ホットプレートHHP-140D	38,000	40,000
77	1-2941-02	ホットプレートHHP-170D	44,000	46,000
77	1-2941-03	ホットプレートHHP-250D	58,800	62,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
78	1-5892-23	ホットプレート HP88854200	44,600	46,900
78	1-5892-21	ホットプレート HP88857200	49,500	52,100
78	1-5892-22	ホットプレート HP88850200	66,400	69,900
81	1-6099-01	プログラムホットプレートEC1200NP	125,000	130,000
84	4-2546-01	EC-1200N2 ECホットプレート	138,000	148,000
84	4-1657-01	EC-1200N2B ECホットプレート	148,000	158,000
84	1-7936-01	標準ムッフ 05-754Q	2,900	3,100
85	1-4115-11	ホットプレート EC-1200N	115,000	120,000
86	1-5885-01	メガホットプレート EC-7050	199,000	210,000
86	2-7923-01	ギガホットプレート GEC-7050	280,000	300,000
91	1-6110-01	非粘着シート 300×400 5枚	4,800	5,300
91	1-6110-02	非粘着シート 180×180 5枚	2,500	2,800
92	1-2811-01	ドライブロックバスMyBL-100	47,000	49,000
92	1-2811-02	ドライブロックバスMyBL-100C	98,000	102,000
92	1-2933-01	ブロックバスシェーカーMyBL-100S	139,000	145,000
92	1-2933-02	ブロックバスシェーカーMyBL-100CS	190,000	199,000
92	1-2811-11	ブロック A-100 Block	15,800	16,500
92	1-2811-12	ブロック B-100 Block	15,800	16,500
92	1-2811-13	ブロック C-100 Block	15,800	16,500
92	1-2811-14	ブロック D-100 Block	15,800	16,500
92	1-2811-15	ブロック G-100 Block	22,000	23,000
92	1-2811-16	ブロック H-100 Block	22,000	23,000
92	1-2811-17	ブロック I-100 Block	14,800	15,500
93	1-2812-01	ミニブロックバスMyBL-10	34,000	35,000
93	2-951-01	ミニクールブロックバスMyBL-10C	66,000	69,000
93	1-2812-11	ブロック A-10 Block	8,800	9,200
93	1-2812-12	ブロック B-10 Block	8,800	9,200
93	1-2812-13	ブロック C-10 Block	8,800	9,200
93	1-2812-14	ブロック D-10 Block	8,800	9,200
93	1-2812-15	ブロック E-10 Block	10,800	11,300
93	1-2812-16	ブロック F-10 Block	8,800	9,200
93	1-2812-17	ブロック G-10 Block	8,800	9,200
93	1-2932-01	プレート用ブロックバスMyBL-P2	89,000	93,000
93	1-2934-01	シェイキングインキュベータMyBLP2S	115,000	120,000
94	3-7041-01	ドライブロックバス HB120-S	49,800	51,500
94	3-7041-11	ブロック 18900218	14,000	14,500
94	3-7041-12	ブロック 18900219	14,000	14,500
94	3-7041-13	ブロック 18900253	14,000	14,500
94	3-7041-14	ブロック 18900220	14,000	14,500
94	3-7041-15	ブロック 18900221	14,000	14,500
94	3-7041-16	ブロック 18900222	14,000	14,500
94	3-7041-17	プレート 18900223	14,000	14,500
94	3-7041-18	ブロック 18900224	14,000	14,500
94	2-2007-22	ドライバス Sahara320	97,500	106,000
94	2-2007-11	アルミブロック 0.2ml	17,500	20,600
94	2-2007-12	アルミブロック 0.5ml	17,500	20,600
94	2-2007-13	アルミブロック 1.5ml	17,500	20,600
94	2-2007-15	アルミブロック 13mm	17,500	20,600
94	2-2007-16	アルミブロック 20mm	17,500	20,600
94	2-2007-17	アルミブロック 25mm	17,500	20,600
95	1-7554-31	ドライブロックバス THB-1	96,000	103,000
95	1-7554-32	ドライブロックバス THB-2	106,000	115,000
95	1-7554-11	ブロック 0.5mlマイクロチューブ	19,800	21,300
95	1-7554-12	ブロック 1.5mlマイクロチューブ	19,800	21,700
95	1-7554-21	THB用 5mlチューブブロック	19,800	21,800
95	1-7554-13	ブロック 試験管12mm	19,800	22,000
95	1-7554-14	ブロック 試験管15mm	19,800	22,200
95	1-7554-15	ブロック 試験管16.5mm	19,800	22,400
95	1-7554-16	ブロック 試験管18mm	19,800	22,700
95	1-7554-17	ブロック 試験管21mm	19,800	22,900
95	1-7554-18	ブロック 試験管24mm	19,800	23,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
95	1-7554-19	ブロック 試験管25mm	19,800	23,200
95	1-7554-20	ブロック 試験管30mm	19,800	23,400
96	4-2873-01	HB105-S1 ドライブロックバス	55,000	57,000
96	4-2873-02	HB105-S2 ドライブロックバス	73,000	75,500
96	4-2873-03	HB150-S1 ドライブロックバス	60,000	62,000
96	4-2873-04	HB150-S2 ドライブロックバス	78,000	80,000
96	4-2873-05	18900459 ドライブロックバス	14,000	14,500
96	4-2873-06	18900460 ドライブロックバス	14,000	14,500
96	4-2873-07	18900461 ドライブロックバス	14,000	14,500
96	4-2873-08	18900462 ドライブロックバス	14,000	14,500
96	4-2873-09	18900464 ドライブロックバス	14,000	14,500
96	4-2873-10	18900465 ドライブロックバス	14,000	14,500
96	4-2888-01	MiniH100 ミニドライブロックバス	46,000	47,600
96	4-2888-02	MiniHC100ミニドライブロックバス	79,000	81,800
96	4-2888-11	18900414 ミニドライブロックバス	10,800	11,200
96	4-2888-12	18900415 ミニドライブロックバス	10,800	11,200
96	4-2888-13	18900416 ミニドライブロックバス	10,800	11,200
96	4-2888-14	18900428 ミニドライブロックバス	10,800	11,200
96	4-2888-15	18900417 ミニドライブロックバス	10,800	11,200
96	4-2888-16	18900426 ミニドライブロックバス	11,400	11,800
96	4-2888-17	18900427 ミニドライブロックバス	11,400	11,800
98	4-2733-01	18900516 外付けビーズバス	48,000	49,700
98	4-2733-02	18900517 外付けビーズバス	89,000	92,000
99	2-9528-01	ミニブロックバスMD-MINI	45,000	47,500
99	2-9528-02	ミニブロックバスMC0203	98,000	104,000
99	2-9528-11	バス用ブロック MD-MINI-B01	8,000	8,500
99	2-9528-12	バス用ブロック MD-MINI-B05	8,000	8,500
99	2-9528-13	バス用ブロック MD-MINI-B02	8,000	8,500
99	2-9528-14	バス用ブロック MD-MINI-B03	8,000	8,500
99	2-9528-15	バス用ブロック MD-MINI-B04	8,000	8,500
99	2-9528-16	バス用ブロックリフターMS-BL95-E	2,000	2,100
99	2-9528-17	バス用フタ MD-MINI-LID	2,000	2,100
100	2-9500-01	ドライバスEL-01	68,000	72,200
100	2-9500-02	ドライバスEL-02	83,000	88,100
100	2-9500-11	ドライバス用ブロックMD-B0.2	19,000	20,200
100	2-9500-12	ドライバス用ブロックMD-B0.5	19,000	20,200
100	2-9500-13	ドライバス用ブロックMD-B1.5	19,000	20,200
100	2-9500-14	ドライバス用ブロックMD-B1.5V	19,000	20,200
100	2-9500-15	ドライバス用ブロックMD-B17	19,000	20,200
100	2-9500-16	ドライバス用ブロックMD-B29	19,000	20,200
100	2-9500-17	EL-01用ビーズバス槽MD-BD01	23,000	24,400
100	2-9500-18	EL-02用ビーズバス槽MD-BD02	47,000	49,900
100	3-7047-21	クールブロックバスHC110-Pro	129,000	133,500
101	2-7902-01	ビーカー加熱冷却ユニット MC-1	135,000	148,000
101	2-7902-11	MC-1用100ml冷却ユニット	18,000	23,000
101	2-7902-12	MC-1用300ml冷却ユニット	28,600	33,000
101	2-7902-13	MC-1用500ml冷却ユニット	18,000	23,000
101	3-7036-21	ブロックバスシェーカーHM100-Pro	139,000	143,800
101	3-7036-22	ブロックバスシェーカーHCM100Pro	211,000	218,500
101	3-7036-31	アルミブロック 18900401	18,500	19,000
101	3-7036-32	アルミブロック 18900402	18,500	19,000
101	3-7036-33	アルミブロック 18900403	18,500	19,000
101	3-7036-34	アルミブロック 18900404	19,800	20,500
101	3-7036-35	アルミブロック 18900406	35,600	36,800
101	3-7036-36	アルミブロック 18900407	29,800	30,800
101	3-7036-37	アルミブロック 18900420	18,500	19,000
101	3-7036-38	アルミブロック 18900423	18,500	19,000
103	2-9501-01	クールブロックバスMC-01N	215,000	228,000
103	2-9501-12	ブロックバス用ブロックMC-B0.5H	10,600	11,300
103	2-9501-13	ブロックバス用ブロックMC-B1.5H	10,600	11,300
103	2-9501-14	ブロックバス用ブロックMC-B17	18,500	19,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
103	2-9501-15	ブロックバス用ブロックMC-B29	18,500	19,600
103	2-9501-16	ブロックバス用ビーズバス槽MC-BD	34,500	36,600
106	3-6377-01	クーリングブロック 63615-01	19,800	23,000
106	3-6377-02	クーリングブロック 63615-02	19,800	23,000
106	3-6377-03	クーリングブロック 63615-03	19,800	23,700
106	3-6377-04	クーリングブロック 63615-04	23,000	26,600
106	3-6377-05	クーリングブロック 63615-05	30,000	33,200
112	1-5921-01	エコミー電気炉ROP-001	107,000	115,000
112	1-5921-02	エコミー電気炉 ROP-001P	130,000	140,000
112	1-5921-03	エコミー電気炉 ROP-002	150,000	162,000
112	1-5921-04	エコミー電気炉 ROP-002P	168,000	180,000
113	4-2153-01	ROP-001G エコミー電気炉	182,000	195,000
113	4-2153-02	ROP-001PG エコミー電気炉	196,000	210,000
113	4-2154-01	ROP-001W エコミー電気炉	148,000	158,000
113	4-2154-02	ROP-001PW エコミー電気炉	168,000	179,000
114	1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	165,000	178,000
114	1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	248,000	268,000
114	1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	187,000	200,000
114	1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	270,000	298,000
114	1-1646-01	プログラム電気炉 SMF-1	220,000	238,000
114	1-1646-02	プログラム電気炉 SMF-2	280,000	299,000
115	3-6543-01	小型プログラム電気炉 ROP-001H	216,000	232,000
116	1-5929-01	プログラム式るつぼ炉 RMF-100	352,000	380,000
116	1-5929-02	RMF-250 プログラム電気炉	520,000	558,000
119	1-3018-01	セラミック電気管状炉 ARF-30M	90,000	99,000
119	1-3018-02	セラミック電気管状炉 ARF-40M	105,000	116,000
119	1-3018-03	セラミック電気管状炉 ARF-50M	114,000	126,000
119	1-3018-04	セラミック電気管状炉 ARF-30K	129,000	142,000
119	1-3018-05	セラミック電気管状炉 ARF-40K	137,000	151,000
119	1-3018-06	セラミック電気管状炉 ARF-50K	162,000	179,000
119	1-1611-01	超高温電気炉 HTR-1010	1,900,000	1,920,000
120	3-9512-01	エコミー管状電気炉 ROM-500	158,000	169,000
131	4-2483-08	MK-6 α 電気式簡易貫流ボイラー	172,000	200,000
131	4-2483-09	MK-12 α 電気式簡易貫流ボイラー	242,000	273,000
132	4-2428-01	DI-217BK 小型IHヒーター	6,980	7,330
132	3-5209-13	IHC-T61-B IHコンロ	15,490	16,100
136	1-2754-12	CP-200F 高低温循環恒温槽	755,000	714,000
136	1-2754-13	CP-300F 高低温循環恒温槽	800,000	810,000
136	1-2754-14	CP-1000F 高低温循環恒温槽	1,315,000	1,365,000
141	2-2010-11	投込型冷却器BE201	160,000	168,000
141	2-2010-12	投込型冷却器BE201F	158,000	166,000
142	2-947-01	ステンレス冷却蛇管RDC-S	12,800	13,800
142	2-947-02	ステンレス冷却蛇管RDC-M	13,800	14,800
142	2-947-03	ステンレス冷却蛇管RDC-L	15,800	17,000
143	1-8978-04	自立コイル式熱交換器 JC-T1	38,000	41,800
143	1-8978-06	自立コイル式熱交換器 JC-T3	51,000	56,100
143	1-8979-03	二重管式熱交換器 NH-T1	65,000	71,500
143	1-8979-04	二重管式熱交換器 NH-T2	72,000	79,200
146	2-6778-14	薬用保冷库 MPR-N450FH-PJ	450,000	500,000
146	2-6778-16	薬用保冷库 MPR-N450FSH-PJ	450,000	500,000
146	2-6778-07	薬用保冷库MPR-504H-PJ	560,000	590,000
147	2-2052-01	冷蔵庫UKS-3610DHC	270,000	300,000
147	2-2052-02	冷蔵庫UKS-5410DHC	360,000	400,000
151	1-7127-13	庫内防爆冷蔵庫LKEXV-1800	240,000	260,000
151	1-7127-14	庫内防爆冷蔵庫LKEXV-5400	420,000	450,000
151	1-7127-16	庫内防爆冷蔵庫CT-3316	440,000	470,000
152	1-5716-01	防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫 EP-180	750,000	850,000
152	1-5716-02	防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫 EP-400	980,000	1,100,000
152	1-5716-13	防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫 EP-570	1,690,000	1,860,000
153	1-9723-11	フリーザー NF-75HC	250,000	280,000
153	1-9723-12	フリーザー NF-140HC	390,000	430,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
153	1-9723-15	フリーザー NF-200HC	420,000	470,000
153	1-9723-13	フリーザー NF-300HC	450,000	500,000
153	1-9723-14	フリーザー NF-400HC	500,000	550,000
153	1-9723-16	フリーザー NF-500HC	600,000	660,000
154	2-1122-01	小型冷蔵庫 KX-1021HC	120,000	140,000
154	2-1122-02	小型冷凍庫 GX-823HC	130,000	150,000
155	1-6644-01	バイオフィリーザー GS-1376HC	150,000	170,000
155	1-6644-12	バイオフィリーザー GS-3120HC	260,000	290,000
155	1-6644-13	バイオフィリーザー GS-5210HC	350,000	390,000
155	1-6644-04	バイオマルチクーラーKGT-4010HC	340,000	380,000
156	1-5714-21	小型超低温槽 VT-78HC	490,000	540,000
156	1-5714-22	小型超低温槽 VT-208HC	620,000	690,000
156	1-5714-11	専用アルミトレイ トレー段数3段式	14,000	16,000
157	2-6834-01	卓上型超低温槽 DTF-35	595,000	660,000
157	2-6834-11	卓上型超低温槽 標準トレイ	30,000	33,000
157	2-6834-12	卓上型超低温槽 フリーズボックス用トレイ	20,000	22,000
157	2-5480-02	フリーズボックスIB-02100 20個	21,400	23,540
157	2-5480-05	フリーズボックス IB-02081	20,900	22,990
157	2-6834-15	卓上型超低温槽 ステンレス架台	30,000	33,000
161	3-7011-01	攪拌機 OS20-S	64,000	66,000
161	3-7011-02	攪拌機 OS20-PRO	107,000	110,000
161	3-7011-03	攪拌機 OS40-S	107,000	110,000
161	3-7011-04	攪拌機 OS40-PRO	116,000	120,000
161	3-7011-05	OS70-PRO 攪拌機70l	198,000	205,000
161	3-7011-31	攪拌機 Plate stand	14,600	15,000
161	3-7011-32	18900497 攪拌機プレートスタンド	48,700	50,000
161	2-908-12	攪拌羽根FLXSI	1,540	1,600
161	2-908-13	攪拌羽根FLSSI	4,240	4,400
161	2-908-14	攪拌羽根FLPSI	4,240	4,400
161	2-908-15	攪拌羽根FLCSI	4,240	4,400
161	3-7011-33	18900478 攪拌機十字羽根	4,800	4,970
161	3-7011-34	18900498 攪拌機ストレート羽根	4,800	4,970
161	3-7011-35	18900499 攪拌機板羽根	4,800	4,970
161	3-7011-36	18900500 攪拌機遠心羽根	4,800	4,970
161	2-908-16	攪拌羽根FLXPI	6,490	6,700
161	2-908-17	攪拌羽根FLSPI	6,490	6,700
161	2-908-18	攪拌羽根FLPPI	6,490	6,700
161	2-908-19	攪拌羽根FLCPI	6,490	6,700
161	1-1051-11	エコミー攪拌機 BLG-2	91,000	99,500
161	1-1051-12	エコミー攪拌機 BLG-3	91,000	99,500
161	1-1051-13	エコミー攪拌機 BLG-4	91,000	99,500
164	1-1245-01	デジタルウルトラ攪拌機 CP-1	129,000	136,000
164	1-1246-01	デジタル攪拌機 CP-2	133,000	141,000
164	1-1246-02	デジタルエコミー攪拌機 CP-3	133,000	141,000
164	1-1052-02	ウルトラ攪拌機 DC-CHRM25	96,100	98,000
164	1-1052-11	ウルトラ攪拌機 BL-300	74,700	86,800
165	1-1341-01	デジタル攪拌機 BL-300D	93,000	109,000
165	1-1341-02	デジタル攪拌機 BLG-2D	105,000	122,000
165	1-1341-03	デジタル攪拌機 BLG-3D	105,000	122,000
165	1-1341-04	デジタル攪拌機 BLG-4D	105,000	122,000
165	1-7721-11	高速攪拌機 ST-200	165,000	192,000
165	1-5122-01	高トルク低速攪拌機 DC-300E	194,000	208,000
165	1-5122-02	高トルク低速攪拌機DC-300RM	219,000	235,000
170	2-913-01	オートミキサーAS100	98,000	105,000
170	2-913-11	オートミキサー 専用カップ 6個	5,200	5,600
173	2-7749-12	パワーミキサー APM10111	23,000	24,300
173	2-7749-11	パワーミキサー AMT1362A	35,700	37,600
174	3-3481-01	低残量タンクKCT-50(タンク)	234,400	242,700
174	3-3481-02	低残量タンクKCT-100(タンク)	264,400	272,700
174	3-3481-11	低残量タンクKMC-608 60W	209,000	249,000
174	3-3481-12	低残量タンクKMC-908 90W	209,000	249,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
179	1-9401-01	PTFE攪拌羽根 50×19×3	400	460
179	1-9401-02	PTFE攪拌羽根 60×19×3	400	460
179	1-9401-03	PTFE攪拌羽根 75×20×4	430	500
179	1-9401-04	PTFE攪拌羽根 90×24×4	550	630
179	1-9401-05	PTFE攪拌羽根 125×30×5	1,400	1,600
180	1-9960-01	エコミー攪拌羽根No. 428 固定2枚	2,800	2,900
180	1-9960-02	エコミー攪拌羽根No. 430 固定U型	2,800	2,900
180	1-9960-03	エコミー攪拌羽根No. 431可動2枚小	3,400	3,500
180	1-9960-04	エコミー攪拌羽根No. 432可動2枚大	3,400	3,500
181	1-7733-01	PTFE攪拌羽根 002. 052. 1	620	680
181	1-7733-02	PTFE攪拌羽根 002. 076. 1	760	830
181	1-7733-03	PTFE攪拌羽根 002. 090. 1	930	1,020
181	1-7733-04	PTFE攪拌羽根 002. 1065. 1	730	800
181	1-7733-05	PTFE攪拌羽根 002. 1075. 1	780	850
181	1-7733-06	PTFE攪拌羽根 002. 1105. 1	980	1,070
181	1-7733-07	PTFE攪拌羽根 002. 1125. 1	1,000	1,100
181	1-7733-08	PTFE攪拌羽根 002. 1150. 1	1,200	1,300
181	1-7733-09	シャフト 005. 530. 1	4,000	4,400
181	1-7733-10	シャフト 005. 540. 1	4,500	4,900
181	1-7733-11	シャフト 005. 550. 1	5,000	5,500
181	1-7733-12	シャフト 005. 530. 8. 1	4,700	5,100
181	1-7733-13	シャフト 005. 540. 8. 1	5,200	5,700
181	1-7733-14	シャフト 005. 550. 8. 1	5,800	6,300
181	1-7736-01	PTFE攪拌羽根 005. 606040	7,600	8,300
181	1-7736-02	PTFE攪拌羽根 005. 608040	8,000	8,700
181	1-7736-03	PTFE攪拌羽根 005. 706070	6,000	6,600
181	1-7736-04	PTFE攪拌羽根 005. 708070	6,000	6,600
181	1-7730-01	PTFE攪拌棒 005. 430. 2	5,400	5,900
181	1-7730-02	PTFE攪拌棒 005. 440. 2	5,800	6,300
181	1-7730-03	PTFE攪拌棒 005. 450. 2	7,100	7,800
181	1-7730-04	PTFE攪拌棒 005. 430. 8. 2	6,000	6,600
181	1-7730-05	PTFE攪拌棒 005. 440. 8. 2	6,500	7,100
181	1-7730-06	PTFE攪拌棒 005. 450. 8. 2	6,600	7,200
181	1-7731-01	PTFE攪拌棒 005. 330. 2	5,400	5,900
181	1-7731-02	PTFE攪拌棒 005. 340. 2	5,400	5,900
181	1-7731-03	PTFE攪拌棒 005. 350. 2	6,200	6,800
181	1-7731-04	PTFE攪拌棒 005. 330. 8. 2	6,000	6,600
181	1-7731-05	PTFE攪拌棒 005. 340. 8. 2	6,500	7,100
181	1-7731-06	PTFE攪拌棒 005. 350. 8. 2	7,500	8,200
181	1-7732-01	PTFE攪拌棒 005. 230. 2	8,100	8,800
181	1-7732-02	PTFE攪拌棒 005. 240. 2	9,500	10,400
181	1-7732-03	PTFE攪拌棒 005. 250. 2	9,800	10,700
181	1-7732-04	PTFE攪拌棒 005. 230. 8. 2	9,100	9,900
181	1-7732-05	PTFE攪拌棒 005. 240. 8. 2	9,700	10,600
181	1-7732-06	PTFE攪拌棒 005. 250. 8. 2	11,000	12,000
182	1-7734-02	PTFE攪拌棒 003. 1100	470	510
182	1-7734-03	PTFE攪拌棒 003. 1150	580	630
182	1-7734-04	PTFE攪拌棒 003. 1200	690	760
182	1-7734-05	PTFE攪拌棒 003. 1250	780	850
182	1-7734-06	PTFE攪拌棒 003. 1300	870	950
183	1-7735-01	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 100	530	580
183	1-7735-02	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 150	600	650
183	1-7735-03	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 200	670	730
183	1-7735-04	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 250	780	850
183	1-7735-05	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 300	820	890
183	1-7735-06	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 350	1,000	1,100
183	1-7735-07	PTFE攪拌棒 鉄芯型 003. 400	1,100	1,200
185	1-4603-22	ハイパワースターラー RP-1DN	58,900	62,000
185	1-4603-21	ハイパワースターラー RP-1AN	51,900	54,600
185	1-4602-32	マグネチックスターラー RS-1DN	26,500	27,900
185	1-4604-32	マグネチックスターラーRS-4DN	69,500	73,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
185	1-4605-32	マグネチックスターラーRS-6DN	99,800	105,000
185	1-4602-41	マグネチックスターラー RS-1AN	20,000	21,000
185	1-4604-31	マグネチックスターラーRS-4AN	62,500	65,800
185	1-4605-31	マグネチックスターラーRS-6AN	93,500	98,500
186	3-6518-01	ミニスターラー NMS-05	8,400	8,700
186	3-6518-02	ミニスターラー NMS-2	10,800	11,000
186	2-4990-01	パソリナミニスターラーCT-MINI	7,900	8,300
186	2-4990-02	パソリナミニスターラーCT-1AT	10,000	10,500
186	2-4990-03	パソリナミニスターラーCT-3AT	14,600	15,400
186	2-4990-04	パソリナミニスターラーCT-5AT	19,500	20,500
187	3-6511-02	スタンダードスターラー DSS-1N	45,000	46,000
187	3-6545-02	スタンダードスターラー DSS-1HP	64,000	66,000
187	3-7012-01	薄型マグネチックスターラFlatspin	15,300	15,800
188	3-7022-11	マグネチックスターラー MS-PB	19,800	20,500
188	3-7022-12	マグネチックスターラー MS-PA	24,900	25,800
188	3-7023-01	マグネチックスターラー MS-S	33,400	34,500
188	3-7023-02	マグネチックスターラー MS7-S	52,200	54,000
188	3-7147-01	小型スターラー EcoStir	12,000	12,400
189	2-4991-01	マグネチックスターラーHS-1AN	24,000	25,200
189	2-4992-01	マグネチックスターラーHS-1DN	33,000	34,700
191	4-1849-01	120155 ミニスターラー	21,000	25,000
191	4-1847-01	120584 スターラー	58,000	62,100
193	3-7016-01	マグネチックスターラーMS-M-S10	116,700	120,000
196	3-5568-01	スターラー 1005150(本体)	58,600	65,500
196	3-5568-22	スターラー 1005160	62,500	67,000
196	3-5568-23	スターラー 1005170	74,300	83,900
196	3-5568-04	スターラー 1005180(本体)	290,000	326,000
196	3-5568-05	スターラー 1005190(本体)	342,000	384,000
196	3-5568-06	スターラー 1005195(本体)	467,000	530,000
196	3-5568-11	1005200コントローラーダイヤル式	52,300	60,600
196	3-5568-12	1005210コントローラーデジタル式	108,000	122,000
196	3-5568-13	1005220コントローラーデジタル式	149,000	169,000
197	1-4609-25	マグネチックスターラー S-1	17,000	17,800
197	1-4609-26	マグネチックスターラー B-1	23,500	24,700
197	1-4609-21	スターラーコントローラー CS-1	23,000	24,000
197	1-4609-22	スターラーコントローラー CS-4	27,000	28,500
197	1-4609-31	スターラーS-1用ジョイントバー	260	270
197	1-4609-32	スターラーB-1用ジョイントバー	530	560
197	1-4609-21	スターラーコントローラー CS-1	23,000	24,000
197	1-4609-22	スターラーコントローラー CS-4	27,000	28,500
199	4-1729-01	VHSB-2 ハイパー攪拌子	13,000	14,000
199	4-1729-02	VHSB-1 ハイパー攪拌子	15,000	16,000
203	1-8988-02	ハイパー攪拌子(小) HSB-2	11,000	11,800
203	1-8988-01	ハイパー攪拌子(大) HSB-1	13,000	14,000
204	1-4606-42	ホットスターラREXIM RSH-1DN	37,800	39,000
204	1-4607-42	ホットスターラREXIM RSH-4DN	104,000	109,000
204	1-4608-32	ホットスターラREXIM RSH-6DN	144,500	152,000
204	1-4606-31	ホットスターラREXIM RSH-1AN	31,500	33,200
204	1-4607-51	ホットスターラREXIM RSH-4AN	93,500	98,500
204	1-4608-41	ホットスターラREXIM RSH-6AN	124,000	130,500
205	2-4989-01	パソリナホットスターラCT-3HAT	29,000	30,500
205	2-4989-02	パソリナホットスターラCT-5HAT	35,000	36,800
205	1-2937-01	ホットスターラーHSH-1A	34,000	35,800
205	1-2937-02	ホットスターラーHSH-4A	94,000	97,000
205	1-2937-03	ホットスターラーHSH-6A	157,000	162,000
205	1-2945-01	ホットスターラーHSH-1D	45,000	47,300
205	1-2945-02	ホットスターラーHSH-4D	105,000	108,000
205	1-2945-03	ホットスターラーHSH-6D	166,000	171,000
206	2-8080-31	ホットスターラー CHPS-170AF	45,000	47,500
206	2-8080-32	ホットスターラー CHPS-250AF	64,000	67,500
206	2-8081-41	ホットスターラー CHPS-170DF	48,500	51,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
206	2-8081-42	ホットスターラー CHPS-250DF	67,000	71,000
209	3-7042-21	ホットスターラー MS-H280-Pro	34,500	35,700
209	3-7032-11	外部温度センサーPT1000-A	13,000	13,500
209	3-7042-11	デジタルホットスターラーサポートクランプ	4,700	4,860
209	3-7034-01	ホットスターラー MS7-H550-S	58,000	60,000
209	3-7034-02	ホットスターラー MS-H550-PRO	70,000	72,500
209	1-1700-11	ホットスターラーサポートクランプ	4,710	4,870
210	3-6514-01	ホットスターラー DSHS-1N	63,000	65,000
210	3-6513-01	ホットスターラー DSHS-1HP	78,000	80,000
210	3-7032-01	ホットプレートスターラー MS-H-S	32,000	33,000
210	3-7032-02	ホットスターラーMS-H-Pro+	51,000	52,800
210	3-7032-03	ホットスターラーMS-H-ProT	56,000	58,000
210	3-7032-11	外部温度センサーPT1000-A	13,000	13,500
210	1-1700-11	ホットスターラーサポートクランプ	4,710	4,870
213	1-5822-23	プレートスターラーSP88854200	53,300	56,100
213	1-5822-21	プレートスターラーSP88857200	58,200	61,300
213	1-5822-22	プレートスターラーSP88850200	75,200	79,200
213	3-5192-01	ホットプレート HP88857290	74,800	78,700
213	3-5192-02	プレート&スターラーSP88857290	81,300	85,600
214	3-7051-01	10連式ホットスターラーMS-H-S10	143,000	148,000
215	4-2530-01	200ml用 アルミブロック	57,000	66,700
215	4-2530-02	300ml用 アルミブロック	58,000	68,000
215	4-2530-03	500ml用 ナス型アルミブロック	59,000	69,000
215	4-2530-04	1000ml用 ナス型アルミブロック	63,000	73,900
215	4-2530-05	2000ml用 ナス型アルミブロック	88,000	103,000
215	4-2529-11	アタッチメント スターラー用冷却ボウル	10,000	11,200
215	4-2531-01	マルチブロックホルダー アルミブロック	46,000	53,900
215	4-2531-02	10mlインサート アルミブロック	15,000	17,600
215	4-2531-03	25mlインサート アルミブロック	15,000	17,700
215	4-2531-04	50mlインサート アルミブロック	15,000	17,700
215	4-2531-05	100mlインサート アルミブロック	18,000	21,300
215	4-2531-06	150mlインサート アルミブロック	26,000	30,500
215	4-2531-07	250ml用 アルミブロック	57,000	66,800
215	4-2531-08	500ml用 丸底アルミブロック	59,000	69,000
215	4-2531-09	1000ml用 丸底アルミブロック	63,000	73,900
215	4-2531-10	2000ml用 丸底アルミブロック	87,000	101,800
215	4-2531-11	3000ml用 アルミブロック	111,000	129,800
215	4-2531-12	5000ml用 アルミブロック	142,000	166,100
215	4-2529-11	アタッチメント スターラー用冷却ボウル	10,000	11,200
217	4-2688-01	SCS38 強磁力攪拌子	260	280
217	4-2688-02	SCS4512 強磁力攪拌子	320	340
217	4-2688-03	SCS620 強磁力攪拌子	370	390
217	4-2688-04	SCS630 強磁力攪拌子	420	450
217	4-2688-05	SCS840 強磁力攪拌子	660	690
217	4-2687-01	SCS510V 強磁力攪拌子	240	260
217	4-2687-02	SCS615V 強磁力攪拌子	300	320
217	4-2687-03	SCS1020V 強磁力攪拌子	480	520
217	4-2687-04	SCS1225V 強磁力攪拌子	630	680
217	4-2687-05	SCS1635V 強磁力攪拌子	720	780
217	4-2687-06	SCS2040V 強磁力攪拌子	1,040	1,100
217	4-2687-07	SCS2050V 強磁力攪拌子	1,360	1,480
217	4-2686-01	SCS3130 強磁力攪拌子	310	330
217	4-2686-02	SCS8150 強磁力攪拌子	370	400
217	4-2686-03	SCS8250 強磁力攪拌子	400	420
217	4-2685-01	SCS612T 強磁力攪拌子	380	300
217	4-2684-01	SCS612E 強磁力攪拌子	320	340
217	4-2684-02	SCS1015E 強磁力攪拌子	500	530
217	4-2684-03	SCS1425E 強磁力攪拌子	660	700
218	1-4206-01	回転子(四弗化エチレン樹脂製)10×4	190	210
218	1-4206-02	回転子(四弗化エチレン樹脂製)15×5	190	210
218	1-4206-03	回転子(四弗化エチレン樹脂製)20×7	190	210

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
218	1-4206-04	回転子(四弗化エチレン樹脂製)25×8	260	280
218	1-4206-05	回転子(四弗化エチレン樹脂製)30×8	260	290
218	1-4206-06	回転子(四弗化エチレン樹脂製)35×8	290	310
218	1-4206-07	回転子(四弗化エチレン樹脂製)40×8	290	310
218	1-4206-08	回転子(四弗化エチレン樹脂製)45×8	320	350
218	1-4206-09	回転子(四弗化エチレン樹脂製)50×8	320	350
218	1-4206-11	回転子(四弗化エチレン樹脂製)60×8	870	950
218	1-4206-12	回転子(四弗化エチレン樹脂製)70×10	980	1,070
218	1-4206-13	回転子(四弗化エチレン樹脂製)80×10	1,200	1,310
218	1-4206-21	回転子 001. 1910 5個入	910	1,000
218	1-4206-22	回転子 001. 1915 5個入	910	1,000
218	1-4206-23	回転子 001. 1920 5個入	910	1,000
218	1-4206-24	回転子 001. 1925 5個入	1,200	1,300
218	1-4206-25	回転子 001. 1930 5個入	1,200	1,300
218	1-4206-26	回転子 001. 1935 5個入	1,400	1,500
218	1-4206-27	回転子 001. 1940 5個入	1,400	1,500
218	1-4206-28	回転子001. 1945-5 5個入	1,520	1,700
218	1-4206-29	回転子001. 1950-5 5個入	1,520	1,700
218	1-4206-31	回転子001. 1960-5 5個入	4,000	4,300
218	1-4206-32	回転子001. 1970-5 5個入	4,800	5,200
218	1-4206-33	回転子001. 1980-5 5個入	5,800	6,300
218	9-870-01	ラボラン回転子 10X4mm 11入	1,900	2,100
218	9-870-02	ラボラン回転子 15X5mm 11入	1,900	2,100
218	9-870-03	ラボラン回転子 20X7mm 11入	1,900	2,100
218	9-870-04	ラボラン回転子 25X8mm 11入	2,600	2,800
218	9-870-05	ラボラン回転子 30X8mm 11入	2,600	2,900
218	9-870-06	ラボラン回転子 35X8mm 11入	2,900	3,100
218	9-870-07	ラボラン回転子 40X8mm 11入	2,900	3,100
218	3-6657-01	レギュラー攪拌子 C 4x10	1,170	1,250
218	3-6657-02	レギュラー攪拌子 C 5x15 10個	1,170	1,250
218	3-6657-03	レギュラー攪拌子 C 7x20 10個	1,520	1,580
218	3-6657-04	レギュラー攪拌子 C 8x25 10個	2,080	2,180
218	3-6657-05	レギュラー攪拌子 C 8x30 10個	2,080	2,180
218	3-6657-06	レギュラー攪拌子 C 8x35 10個	2,320	2,420
218	3-6657-07	レギュラー攪拌子 C 8x40 10個	2,320	2,420
218	1-2084-01	音が静かな回転子 10mm	290	440
218	1-2084-02	音が静かな回転子 15mm	290	440
218	1-2084-03	音が静かな回転子 20mm	290	440
218	1-2084-04	音が静かな回転子 25mm	330	510
218	1-2084-05	音が静かな回転子 30mm	330	460
218	1-2084-06	音が静かな回転子 35mm	390	560
218	1-2084-07	音が静かな回転子 40mm	390	560
218	1-2084-08	音が静かな回転子 45mm	510	720
218	1-2084-09	音が静かな回転子 50mm	480	680
219	3-6660-01	オクタゴン攪拌子 8*15	230	240
219	3-6660-02	オクタゴン攪拌子 8*20	270	290
219	3-6660-03	オクタゴン攪拌子 8*25	280	300
219	3-6660-04	オクタゴン攪拌子 8*30	300	320
219	3-6660-05	オクタゴン攪拌子 8*40	360	380
219	3-6660-06	オクタゴン攪拌子 8*50	440	470
219	3-6660-07	オクタゴン攪拌子 8*75	950	980
219	1-5407-01	オクタゴン回転子 001. 513	250	270
219	1-5407-02	オクタゴン回転子 001. 515	280	300
219	1-5407-03	オクタゴン回転子 001. 522	320	350
219	1-5407-04	オクタゴン回転子 001. 525	370	410
219	1-5407-05	オクタゴン回転子 001. 538	440	490
219	1-5407-06	オクタゴン回転子 001. 551	500	540
219	1-5407-07	オクタゴン回転子 001. 575	1,180	1,290
219	2-4760-01	オクタゴンカラー攪拌子371090019	720	800
219	2-4760-03	オクタゴンカラー攪拌子371090021	720	800
219	3-6658-01	フットボール攪拌子 A 6x15	340	360

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
219	3-6658-02	フットボール攪拌子 A 10x25	340	360
219	3-6658-03	フットボール攪拌子 A 15x35	600	640
219	3-6658-04	フットボール攪拌子 A 20x45	850	910
219	1-5410-01	オーバル回転子 001. 615	420	450
219	1-5410-02	オーバル回転子 001. 625. 10	580	630
219	1-5410-03	オーバル回転子 001. 635	1,000	1,100
219	1-5410-04	オーバル回転子 001. 650	1,900	2,100
219	1-4022-01	ジャイアント回転子BA371180002	4,100	4,500
219	1-4022-02	ジャイアント回転子BA371180004	5,300	5,800
219	1-4022-03	ジャイアント回転子BA371180006	8,300	9,100
220	3-8588-01	攪拌子 F37120-1060	1,700	1,900
220	1-5411-01	トライアングル回転子 001. 420	270	300
220	1-5411-02	トライアングル回転子 001. 425	220	240
220	1-5411-03	トライアングル回転子 001. 435	340	370
220	1-5411-04	トライアングル回転子 001. 440	430	470
220	1-5411-05	トライアングル回転子 001. 450	460	500
220	1-5411-06	トライアングル回転子 001. 455	590	640
220	3-561-01	低速対応クロス回転子 58949-028	4,400	4,700
221	4-2504-01	10×5 クロス型攪拌子	300	400
221	4-2504-02	20×8 クロス型攪拌子	400	500
221	4-2504-03	25×9 クロス型攪拌子	450	500
221	4-2504-04	30×10 クロス型攪拌子	500	600
221	4-2504-05	38×11 クロス型攪拌子	600	700
221	4-2504-06	50×15 クロス型攪拌子	1,800	2,000
221	4-2504-07	60×20 クロス型攪拌子	2,800	3,100
221	1-5409-01	クロスヘッド回転子ダブル001. 1110	250	270
221	1-5409-02	クロスヘッド回転子ダブル001. 1114	280	310
221	1-5409-03	クロスヘッド回転子ダブル001. 1117	310	340
221	1-5409-04	クロスヘッド回転子ダブル001. 1122	420	460
221	1-5409-05	クロスヘッド回転子ダブル001. 1130	600	660
221	1-5409-06	クロスヘッド回転子ダブル001. 1140	930	1,020
221	1-5409-07	クロスヘッド回転子ダブル001. 1160	1,700	1,900
221	1-3252-01	マイクロ回転子001. 803 2個	250	280
221	1-3252-02	マイクロ回転子001. 805 2個	250	280
221	1-3252-03	マイクロ回転子001. 806 2個	420	460
221	1-3252-04	マイクロ回転子001. 807 2個	260	290
221	1-3252-05	マイクロ回転子001. 808. 3 2個	270	300
221	1-3252-06	マイクロ回転子001. 810 2個	280	310
222	1-4857-01	回転子セット F37158-0010	13,200	14,400
222	7-222-01	フロート攪拌子 6630-0250	11,400	11,900
222	7-222-03	フロート攪拌子 6630-1000	19,700	20,600
222	7-222-05	フロート攪拌子 6630-4000	23,000	24,000
223	3-5554-01	回転子取り出し棒 004. 1300	1,200	1,300
223	3-5554-02	回転子取り出し棒 004. 1450	1,300	1,400
223	3-9789-01	回転子取り出し棒 F37775-0000	4,400	4,800
223	2-8259-01	回転子取り出し器 F37786-1000	2,900	3,100
224	1-4610-41	試験管ミキサーTRIO TM-1N	19,800	20,800
224	1-4610-42	試験管ミキサーTRIO TM-1FN	25,300	26,800
224	1-4610-43	試験管ミキサーTRIO TM-2N	25,300	26,800
224	1-4610-44	試験管ミキサーTRIO TM-2FN	30,800	32,500
224	1-4611-21	試験管ミキサーTRIO HM-1N	25,500	26,800
224	1-4611-22	試験管ミキサーTRIO HM-1FN	31,000	32,500
224	1-4611-23	試験管ミキサーTRIO HM-2N	31,000	32,500
224	1-4611-24	試験管ミキサーTRIO HM-2FN	36,900	38,800
224	1-4610-31	TRIO用 シングルアタッチメント SA	760	800
224	1-4610-32	TRIO用 アタッチメントベース AB	500	530
224	1-4610-33	TRIO用 フラットアタッチメント FA	1,200	1,250
224	1-4610-35	TRIO用 マイクロプレートベース MB	750	800
224	1-4610-51	チューブアタッチメント TA	1,900	2,000
224	1-4610-52	スターラーベース SB	4,000	4,200
225	2-925-01	ミニ試験管ミキサーMVM-10	13,500	14,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
225	2-925-11	試験管ミキサー用バッテリーパック	980	1,000
225	2-925-12	試験管ミキサー交換用アタッチメントゴム	480	500
225	3-7028-15	ボルテックスミキサー MX-E	15,000	15,500
225	3-7028-01	ボルテックスミキサーMX-F(50Hz)	16,800	17,400
225	3-7028-02	ボルテックスミキサーMX-F(60Hz)	16,800	17,400
225	3-7028-03	ボルテックスミキサーMX-S(50Hz)	19,000	19,700
225	3-7028-04	ボルテックスミキサーMX-S(60Hz)	19,000	19,700
225	1-337-11	ボルテックスミキサートッププレート	1,900	1,970
225	1-337-12	φ12用チューブアダプター12穴	2,500	2,580
225	1-337-13	φ16用チューブアダプター8穴	2,500	2,580
225	1-337-14	φ20用チューブアダプター8穴	2,500	2,580
225	1-337-15	チューブアダプター固定棒	5,300	5,500
226	4-1848-01	120567 ミニボルテックス	21,000	24,400
226	4-2207-01	F202A0175 試験管ミキサー	48,000	50,700
228	2-9839-01	ボルテックスミキサーHS120318	42,000	44,600
229	1-269-02	試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム	1,370	1,700
229	2-6863-01	ボルテックスミキサー SI-0286	46,000	48,000
229	2-6863-12	アタッチメント SI-0564	41,000	43,000
229	2-6863-03	スターターセット H301	14,600	15,000
231	3-7027-01	マイクロプレートミキサー MX-M	35,800	37,000
231	1-1697-11	マイクロプレートミキサートッププレート	830	860
231	1-337-12	φ12用チューブアダプター12穴	2,500	2,580
231	1-337-13	φ16用チューブアダプター8穴	2,500	2,580
231	1-337-14	φ20用チューブアダプター8穴	2,500	2,580
231	3-7027-11	マイクロプレートクランプ	900	930
231	3-7027-12	MXM-116 ダブルマイクロプレート	1,500	1,550
231	3-7027-13	φ6mm用チューブアダプター48穴	2,500	2,580
231	3-7027-14	φ10mm用チューブアダプター15穴	2,500	2,580
233	1-5829-21	ロッキングミキサー RM-80	94,000	97,000
233	1-5829-22	ロッキングミキサー RM-300	112,000	116,000
233	1-5829-11	ロッキングミキサー80用ディンプルパッド	6,000	6,300
233	1-5829-12	ロッキングミキサー80用プラットフォーム	15,600	19,000
233	1-5829-13	ロッキングミキサー300用ディンプルパッド	6,000	6,300
233	1-5829-14	ロッキングミキサー300用プラットフォーム	20,600	21,800
233	1-5829-21-22	検査書付 ロッキングミキサー RM-80	104,000	107,000
233	1-5829-22-22	検査書付 ロッキングミキサーRM-300	122,000	126,000
234	1-5830-01	ツイストミキサー TM-300	142,000	147,000
234	1-5829-13	ロッキングミキサー300用ディンプルパッド	6,000	6,300
234	1-5829-14	ロッキングミキサー300用プラットフォーム	20,600	21,800
234	1-5830-01-22	検査書付 ツイストミキサー TM-300	152,000	157,000
235	1-9425-01	高速振とう機 ASCM-1	98,000	105,000
235	3-5570-01	インテリミキサー本体1011910	119,000	130,000
235	3-5570-11	ロッキングプラットフォーム1011973	15,000	16,400
235	3-5570-12	プロットングラック1011972	12,800	14,000
235	3-5570-13	30mmチューブラック1011966	10,900	11,900
235	3-5570-24	16mmチューブラック1011967	11,300	12,400
235	3-5570-15	13mmチューブラック1011968	9,200	10,100
235	3-5570-16	11mmチューブラック1011969	9,200	10,100
235	3-5570-17	9mmチューブラック1011970	9,200	10,100
235	3-5570-18	ミッククラック1011971	12,400	13,600
236	3-8633-01	オービシェイカーJR BT302	166,000	199,900
236	3-8633-11	BT302用ベース H1000-MR	42,000	52,400
236	3-8633-12	三角フラスコ H1000-MR-50	6,500	7,700
236	3-8633-13	三角フラスコ H1000-MR-125	5,500	7,150
236	3-8633-14	三角フラスコ H1000-MR-250	6,500	8,000
236	3-8633-15	三角フラスコ H1000-MR-500	6,500	8,000
236	3-8633-16	三角フラスコ H1000-MR-1000	10,000	12,250
236	3-8633-17	三角フラスコ H1000-MR-CMB	7,500	9,400
236	3-8633-18	チューブ H1000-MR-T15	26,000	32,000
236	3-8633-19	チューブ H1000-MR-T50	26,000	32,000
236	3-8633-20	マイクロプレート H1000-MR-MP	14,000	17,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
236	2-986-01	オービタルシェーカAS-MOR-3001	167,000	177,000
236	2-986-21	250mlフラスコホルダー(1個入)	8,800	9,300
236	2-986-22	500mlフラスコホルダー(1個入)	8,800	9,300
236	2-986-13	ラバーマット MS-FLAT-30	2,000	2,100
236	2-986-14	固定用スプリング(2個入) MW-SP	3,800	4,000
236	2-986-01-22	検査書付シェーカーAS-MOR-3001	177,000	187,000
237	3-7044-01	デジタルシェーカーSK-L180-Pro	90,000	93,000
237	3-7044-02	デジタルシェーカーSK-O180-Pro	90,000	93,000
237	3-7044-04	デジタルシェーカー SK-O180-S	78,000	80,000
237	3-7044-05	デジタルシェーカー SK-R1807-S	78,000	80,000
237	3-7044-07	デジタルシェーカーSK-L330-Pro	98,000	101,000
237	3-7044-08	デジタルシェーカーSK-O330-Pro	98,000	101,000
237	3-7044-09	デジタルシェーカーSK-R330-Pro	98,000	101,000
237	3-7044-10	デジタルシェーカーSK-D3309Pro	98,000	101,000
237	3-7044-11	SK-330タイプ用アタッチメント	29,500	30,500
237	3-7044-12	SK-330タイプ用 バー上下移動専用	29,500	30,500
237	3-7044-13	SK-180. 1807用アタッチメント	25,100	26,000
237	3-7044-14	SK-180. 1807用バー上下移動専用	25,100	26,000
237	1-1725-11	FLK-330用固定クリップ取付ベース	20,100	20,800
237	1-1725-12	FLK-330用シャーレ用アタッチメント	25,100	26,000
237	1-1725-13	FLK-330用汎用アタッチメントバー	380	390
237	1-1725-14	FLK-180用固定クリップ取付ベース	16,000	16,500
237	1-1725-15	FLK-180用シャーレ用アタッチメント	16,100	16,600
237	1-1725-16	FLK-180用汎用アタッチメントバー	380	390
237	1-1725-17	25mlフラスコ用固定クリップ	1,260	1,300
237	1-1725-18	50mlフラスコ用固定クリップ	1,260	1,300
237	1-1725-19	100mlフラスコ用固定クリップ	1,260	1,300
237	1-1725-20	200/250mlフラスコ用固定クリップ	2,310	2,400
237	1-1725-21	500mlフラスコ用固定クリップ	2,410	2,500
238	3-8585-01	オービタルシェーカー HS120460	145,000	159,900
240	2-9513-01	卓上振とう器強力振動タイプ	65,000	70,000
244	4-2846-01	SK-R30S-Eエコノミーローター	34,000	35,000
244	4-2846-02	SK-R30L-Eエコノミーローター	35,000	36,000
244	4-2846-03	SK-R30D-Eエコノミーローター	36,000	37,000
244	4-2846-11	18202852 エコノミーローター	3,000	3,100
244	4-2846-12	18202853 エコノミーローター	6,000	6,200
244	4-2846-13	18202835 エコノミーローター	4,500	4,650
244	4-2846-14	18202846 エコノミーローター	4,500	4,650
244	3-7045-01	チューブローター MX-RD-E	52,000	53,800
244	3-7045-02	チューブローター MX-RL-E	52,000	53,800
244	3-7045-03	チューブローター MX-RD-Pro	83,000	86,000
244	3-7045-04	チューブローター MX-RL-Pro	97,000	100,000
244	3-7045-11	マイクロチューブ用ホルダー60本	15,000	15,500
244	3-7045-12	15ml遠沈管用ホルダー16本	7,600	7,800
244	3-7045-13	50ml遠沈管用ホルダー8本	7,200	7,500
244	3-7045-14	サポートロッド4個入 18900140	3,400	3,500
244	3-7045-15	マイクロチューブ用ホルダー48本	15,000	15,500
244	3-7045-16	15ml遠沈管用ホルダー24本	13,000	13,500
244	3-7045-17	50ml遠沈管用ホルダー24本	13,000	13,500
244	3-7045-18	マイクロチューブ用ホルダー32本	14,000	14,500
244	3-7045-19	15ml遠沈管用ホルダー16本	12,000	12,500
244	3-7045-20	50ml遠沈管用ホルダー16本	12,000	12,500
244	3-7045-21	マイクロチューブ用ホルダー12本	280	290
244	3-7045-22	15ml遠沈管用ホルダー12本	450	460
244	3-7045-23	50ml遠沈管用ホルダー12本	380	390
247	3-7019-01	ミックスローター MX-T6-S	52,000	53,800
247	3-7019-02	ミックスローター MX-T6-Pro	78,000	80,000
250	1-2976-14	超音波ホモジナイザーフットスイッチ	10,000	12,800
250	1-6682-01	ホモジナイザー TH115-PCR	191,000	203,000
250	1-6682-11	PCジェネレーターソフト 30750	65,000	69,100
250	1-6682-12	PCジェネレーターハード 30750H	65,000	69,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
250	1-6682-21	SUSジェネレーター G5-75	170,000	180,700
250	1-6682-32	SUSジェネレーター G7-115ST	198,000	210,500
250	1-6682-33	SUSジェネレーター G10-115	202,000	214,700
250	1-6682-13	交換用接続アダプター A1000SB	40,300	42,800
254	1-7722-11	ホモジナイザー HG-200	218,000	253,000
254	1-7722-02	シャフトジェネレーター K-7S	86,000	95,000
254	1-7722-03	シャフトジェネレーター K-12S	92,000	99,000
254	1-7722-04	シャフトジェネレーター K-20S	110,000	129,000
254	1-7722-05	シャフトジェネレーター K-30	119,000	138,000
254	1-7723-11	ホモミキサー HM-300 タイマーなし	250,000	291,000
256	2-927-11	超音波ホモジナイザー交換用先端チップ	85,000	89,000
256	2-822-01	ハイパワーホモジナイザーASG50	58,000	62,000
256	2-822-12	ステンレスペッスルASPES-ST	4,100	4,400
256	2-822-13	樹脂ペッスル ASPES-POM 50本	4,500	4,800
257	4-2731-01	STH-1D 大型超音波ホモジナイザー	798,000	850,000
257	4-2731-11	SH-6 大型超音波ホモジナイザー	85,000	90,000
257	4-2731-12	SH-8 大型超音波ホモジナイザー	85,000	90,000
257	4-2731-13	SH-10 大型超音波ホモジナイザー	85,000	90,000
257	1-3139-11	ハンドホモジナイザー MH-1000	52,000	52,800
257	1-3139-12	ハンドホモジナイザー MH-1005	170,000	171,000
257	1-3139-13	ハンドホモジナイザー MH-1007	170,000	171,000
257	1-3139-14	ハンドホモジナイザー MH-1010	170,000	171,000
257	3-6375-11	0.5mlペッスルF65000-0001	20,000	24,900
257	3-6375-12	1.5ペッスルF650000002個装百	22,000	24,300
257	3-6375-13	0.5mlペッスルF65000-9001	17,000	18,800
257	3-6375-14	1.5ペッスルF650009002 百入	16,700	18,500
258	4-2249-01	H37260-0100 ホモジナイザー	88,000	97,300
258	2-4782-02	ペッスル+マイクロチューブ1.5ml百本	25,100	26,400
258	2-4782-03	ペッスル+マイクロチューブ0.5ml百本	25,000	26,300
259	1-2955-01	VホモジナイザペッスルR-1.5 10本	580	640
259	1-2955-02	VホモジナイザペッスルF-1.5 10本	580	640
259	1-2955-03	VホモジナイザペッスルR-5.0 10本	780	860
259	2-4478-01	ホモジナイザーペッスル 1004-39	1,100	1,400
259	2-4478-02	ホモジナイザーペッスル 1005-39	1,100	1,400
260	5-5721-01	ホモジナイザーセット2ml	3,900	4,300
260	5-5721-02	ホモジナイザーセット5ml	4,200	4,600
260	5-5721-03	ホモジナイザーセット10ml	4,800	5,200
260	5-5721-04	ホモジナイザーセット15ml	5,700	6,200
260	5-5721-05	ホモジナイザーセット30ml	7,200	7,900
260	5-5721-06	ホモジナイザーセット50ml	8,800	9,600
260	2-4527-01	ホモジナイザ357538ダウンス型 2本	43,500	47,600
260	2-4527-02	ホモジナイザー 357542 ダウンス型	48,000	52,400
260	2-4527-03	ホモジナイザ357544ダウンス型 2本	55,000	60,000
260	2-4527-04	ホモジナイザ357546ダウンス型 2本	68,500	74,600
260	2-4527-05	ホモジナイザ358034ポッター型 2本	42,500	47,000
260	2-4527-06	ホモジナイザ358039ポッター型 2本	43,500	48,000
260	2-4527-07	ホモジナイザー 358133 テーパー型	21,000	23,200
260	2-4527-08	ホモジナイザー357844マイクロ 2本	26,000	28,800
262	5-3410-11	カッピングミル用ホッパー PN-W70	16,000	36,000
262	1-9451-01	クラッシャー NH-34	400,000	500,000
262	1-9451-12	クラッシャーNH-20S	1,400,000	1,500,000
262	1-9451-03	クラッシャーNH-34S	500,000	550,000
263	1-3579-11	サニタリークラッシャー SC-01C	380,000	400,000
263	5-3405-01	ハンドクラッシャー HC-1	66,000	75,000
264	1-9450-05	クラッシャー NR-02	85,000	90,000
264	5-3409-13	エクストリームミル SUS容器2L	79,000	116,000
265	3-6661-01	高速ブレンダー YKB	38,000	40,000
265	3-6661-11	高速ブレンダー 粉碎刃	1,500	1,600
265	1-3380-03	ワンダークラッシャー WC-3C	136,800	146,800
265	1-3380-18	200mlSUS交換容器PN-L20	70,000	83,000
265	1-3380-17	150ml冷却ジャケット付PN-L15C	70,000	80,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
265	1-3380-16	ワンダークラッシャーカッターPN-L08	3,000	3,500
266	5-5006-01	ワンダーブレンダー WB-1	96,000	108,000
266	5-5006-11	ワンダーブレンダー 交換用粉碎刃	3,500	4,000
266	5-3408-01	ブレンダー 7011HS	95,000	124,000
266	5-3408-02	ワーリングブレンダー 7010HS	102,000	146,000
267	3-499-01	ボトルブレンダー 7011HBC	105,000	124,000
267	3-499-02	ボトルブレンダー 7010HBC	110,000	141,000
267	1-1053-31	ガラスボトル(1.2L) CAC32	17,000	25,000
267	1-1053-34	ステンレスボトル(1L) CAC33	27,000	39,000
267	1-1053-35	ステンレスボトル(50ml) MC-1	48,000	72,000
267	1-1053-36	ステンレスボトル(120ml) MC-2	49,000	74,000
267	1-1053-37	ステンレスボトル(260ml) MC-3	55,000	82,000
267	1-1053-38	乾燥物用ステンレスボトル SS-110	63,000	94,000
271	1-6082-02	ハンディー単球ミル HM-M1 めのう	27,000	29,800
271	1-6161-02	凍結粉碎ハンディミル FHM-M1	32,000	39,800
271	5-3252-14	凍結粉碎機用カップ TPH-01C	12,000	16,000
274	2-6391-01	サニスペックテストバッグ フィルタ付	14,500	16,000
274	2-6391-02	サニスペックテストバッグ フィルタ無し	9,300	10,200
274	2-6391-03	サニスペックテストバッグ・ミニフィルタ付	10,000	11,000
274	2-6391-04	サニスペックテストバッグ・エコフィルタ付	12,000	13,000
274	2-6391-06	サニスペックテストバッグソフトフィルタ付	10,000	11,000
274	2-6391-51	テストバッグフィルタ付 500枚×10枚	118,500	130,000
274	2-6391-52	テストバッグフィルタ無 500枚×10枚	90,000	99,000
274	2-6391-53	テストバッグミニフィルタ付 五千枚	85,000	93,000
274	2-6391-54	テストバッグエコフィルタ付 五千枚	105,000	115,000
274	2-6391-56	テストバッグソフトフィルタ付 五千枚	98,600	108,000
275	2-920-01	ホモジナイザー用検体バッグAS201	6,800	7,100
275	2-920-03	検体バッグフィルタ付きAS206 5百枚	11,800	12,400
275	3-5406-01	E-Mixホモジナイズバッグフィルター付	11,800	12,600
275	3-5406-02	E-Mixホモジナイズバッグフィルター無	9,800	10,500
275	3-5406-03	E-Mixホモジナイズバッグ ミニ	12,000	12,800
276	2-5822-04	バッグラック 400 架数10	22,800	25,000
277	4-1541-01	502 精密プレス	49,000	52,100
278	1-9638-03	卓上型ニュートンプレス NT-20H	480,000	530,000
278	1-9638-04	卓上型ニュートンプレス NT-50H	550,000	610,000
278	1-9638-01	卓上型ニュートンプレス NT-100H	650,000	720,000
278	1-9638-02	卓上型ニュートンプレス NT-200H	880,000	970,000
282	3-6925-01	ビーズ粉碎機チューブ19-610 50本	25,000	26,600
282	3-6925-03	ビーズ粉碎機チューブ19-617 50本	25,000	26,600
282	3-6925-04	ビーズ粉碎機チューブ19-618 50本	25,000	26,600
282	3-6925-06	ビーズ粉碎機チューブ19-622 50本	27,000	28,700
282	3-6925-07	ビーズ粉碎機チューブ19-626 50本	27,000	28,700
282	3-6925-08	ビーズ粉碎機チューブ19-627 50本	27,000	28,700
282	3-6925-09	ビーズ粉碎機チューブ19-628 50本	27,000	28,700
282	3-6925-10	ビーズ粉碎機チューブ19-620 50本	27,000	28,700
282	3-6925-11	ビーズ粉碎機チューブ19-670 50本	35,000	37,200
282	3-6925-12	ビーズ粉碎機チューブ19-677 50本	35,000	37,200
282	3-6925-13	ビーズ粉碎機チューブ19-678 50本	35,000	37,200
282	3-6925-15	ビーズ粉碎機用チューブ 19-6350	45,000	47,800
282	3-6925-16	ビーズ粉碎チューブ19-6357 50本	45,000	47,800
282	3-6925-17	ビーズ粉碎チューブ19-6358 50本	45,000	47,800
282	3-6925-18	ビーズ粉碎機用チューブ 19-6508	45,000	47,800
283	4-461-01	ビーズ式粉碎機 BHA-6	280,000	293,000
283	4-461-11	交換用チューブホルダー	30,000	31,000
283	4-461-12	交換用2ml用アダプター	5,000	5,200
283	4-461-13	交換用5ml用アダプター	2,700	2,800
283	4-461-14	ビーズ式粉碎機用2mlチューブ 100本	5,300	5,500
283	4-461-15	ビーズ式粉碎機用5mlチューブ 100本	10,000	10,500
283	4-461-16	粉碎機 セラミックビーズ(φ1.4mm)	30,000	31,500
283	4-461-17	粉碎機 セラミックビーズ(φ2.8mm)	30,000	31,500
283	4-461-18	粉碎機 ステンレスビーズ(φ3mm)	30,000	31,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
283	4-461-19	粉碎機 ステンレスビーズ(φ6mm)	30,000	31,500
283	4-461-20	粉碎機 ガラスビーズ(φ1mm)	30,000	31,500
283	4-461-21	粉碎機 ガラスビーズ(φ3mm)	30,000	31,500
283	4-2890-02	交換用2ml用ローター ビーズ式粉碎機	45,000	47,000
283	4-2890-03	交換用5ml用ローター ビーズ式粉碎機	45,000	47,000
285	5-5013-01	小型ボールミル回転架台 AV-1	143,000	146,000
286	3-783-01	ステンレスポットミル 430V	36,000	37,000
286	3-783-02	ステンレスポットミル 1000V	42,000	43,000
286	3-783-03	ステンレスポットミル 3000V	50,000	52,000
286	1-3951-01	ステンレスポットミル 430ml	28,000	28,500
286	1-3951-02	ステンレスポットミル 1000ml	34,000	34,500
286	1-3951-03	ステンレスポットミル 3000ml	42,000	43,500
286	1-3951-11	交換用リングシリコンゴム SO-430	300	320
286	1-3951-12	交換用リングシリコンゴムSO-1000	430	470
286	1-3951-13	交換用リングシリコンゴムSO-3000	730	780
286	5-4064-01	ポットミル HD-A-3	43,000	63,000
286	5-4064-02	ポットミル HD-A-4	51,000	76,000
286	5-4064-03	ポットミル HD-A-5	62,000	90,000
286	5-4065-01	ポットミルHD-B-104 1000ml	37,000	41,000
286	5-4065-02	ポットミルHD-B-105 2000ml	37,000	45,000
286	5-4065-03	ポットミルHD-B-106 3600ml	55,000	61,000
286	5-4065-04	ポットミルHD-B-107 5000ml	80,500	90,000
286	5-4065-05	ポットミルHD-B-108 7300ml	110,000	123,000
287	5-3411-01	ナイロンポット NPN-01	60,000	70,000
287	5-3411-02	ナイロンポット NPN-02	65,000	75,000
287	5-3411-03	ナイロンポット NPN-03	72,000	90,000
287	5-3411-04	ナイロンポット NPN-05	85,000	100,000
287	5-3411-05	ナイロンポット NPN-10	150,000	170,000
287	3-9547-01	ナイロンポット 150型	49,000	57,500
287	3-9547-02	ナイロンポット 180型	53,000	66,000
287	3-9547-03	ナイロンポット 200型	58,000	78,000
287	3-9547-04	ナイロンポット 240型	67,000	108,000
287	3-9547-05	ナイロンポット 290型	120,000	166,000
289	3-6674-01	ジルコニアボール ZB-00812	45,000	48,000
289	3-6674-02	ジルコニアボール ZB-034	18,000	19,000
289	3-6674-03	ジルコニアボール ZB-045	12,000	12,800
289	3-6674-04	ジルコニアボール ZB-0810	11,000	11,800
289	3-6674-05	ジルコニアボール ZB-1416	9,800	10,500
289	3-6674-06	ジルコニアボール ZB-5	9,800	10,500
291	2-9243-01	テフロン球PT-1/8 10個	980	1,310
291	2-9243-02	テフロン球PT-1/4 10個	1,180	1,390
291	2-9243-03	テフロン球PT-3/8 10個	2,180	2,910
291	2-9243-04	テフロン球PT-1/2 10個	3,180	3,420
291	2-9243-05	テフロン球PT-3/4 10個	13,800	15,800
291	2-9243-06	テフロン球PT-1インチ 10個	24,800	27,600
291	5-3487-01	ステンレス球 SUS-1/16 500個	2,000	2,200
291	5-3487-02	ステンレス球 SUS-1/8 200個	2,000	2,200
291	5-3487-03	ステンレス球 SUS-1/4 100個	2,000	2,200
291	5-3487-04	ステンレス球 SUS-3/8 50個	2,500	2,750
291	5-3487-05	ステンレス球 SUS-1/2 30個	2,400	2,640
291	5-3487-07	ステンレス球 SUS-3 4 5個	1,800	2,160
291	5-3487-08	ステンレス球 SUS-1 2個	2,000	2,400
291	5-3487-09	ステンレス球 SUS-1.5	3,000	3,600
291	2-9244-01	ステンレス球SUS-1	38,000	41,800
291	2-9244-02	ステンレス球SUS-2	14,800	20,700
291	2-9244-03	ステンレス球SUS-3	11,800	16,200
291	2-9244-04	ステンレス球SUS-4	8,800	13,200
291	2-9244-05	ステンレス球SUS-5	6,800	10,200
291	2-9244-06	ステンレス球SUS-6	6,800	10,200
291	2-9244-07	ステンレス球SUS-7. 14	6,800	10,200
291	2-9244-08	ステンレス球SUS-8	6,800	10,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
291	2-9244-09	ステンレス球SUS-9.5	6,600	9,900
291	2-9244-10	ステンレス球SUS-10	6,600	9,900
291	1-9762-01	鋼球 3.0mm 1kg	16,000	17,500
291	1-9762-02	鋼球 5.0mm 1kg	7,300	8,200
291	1-9762-03	鋼球 10.0mm 1kg	7,300	8,200
292	6-566-01	ナイロン球 ND-1(100個入)	2,700	2,970
292	6-566-02	ナイロン球 ND-2(100個入)	3,300	3,640
292	6-566-03	ナイロン球 ND-3(100個入)	3,300	3,640
292	6-566-04	ナイロン球 ND-4(100個入)	3,900	4,290
292	6-566-05	ナイロン球 ND-5(50個入)	2,000	2,200
292	6-566-06	ナイロン球 ND-6(50個入)	2,650	2,920
292	6-566-07	ナイロン球 ND-7(50個入)	3,800	4,180
292	1-4447-01	ナイロン球 ND-8(25個入)	3,000	3,300
292	1-4447-02	ナイロン球 ND-9(10個入)	2,640	3,170
292	1-4447-03	ナイロン球 ND-10(10個入)	3,600	4,320
292	1-4447-04	ナイロン球 ND-11(10個入)	5,520	6,610
292	1-4447-05	ナイロン球 ND-12(5個入)	4,500	5,400
293	3-8438-01	ガラスビーズφ2 9012402	1,900	2,200
293	3-8438-02	ガラスビーズφ3 9012403	2,100	2,400
293	3-8438-03	ガラスビーズφ4 9012404	2,800	3,200
293	3-8438-04	ガラスビーズφ5 9012405	3,200	3,300
293	3-8438-05	ガラスビーズφ6 9012406	3,500	3,600
293	3-8438-06	ガラスビーズφ8 9012407	4,500	5,100
293	3-8438-07	ガラスビーズφ10 9012408	5,500	5,600
293	2-9522-02	ガラスビーズASGB-60 4kg	2,650	2,900
293	2-9522-03	ガラスビーズASGB-100 4kg	2,650	2,900
293	2-9522-04	ガラスビーズASGB-180 4kg	2,650	2,900
293	2-9522-05	ガラスビーズASGB-240	2,650	2,900
293	2-9522-06	ガラスビーズASGB-320 4kg	2,650	2,900
293	4-2865-01	SS 500個入シームレスPPボール	4,500	4,800
293	4-2865-02	S 500個入シームレスPPボール	6,800	7,300
293	4-2865-03	M 300個入シームレスPPボール	8,100	8,700
293	4-2865-04	L 200個入シームレスPPボール	7,900	8,500
293	4-2865-05	XL 200個入シームレスPPボール	9,000	9,600
294	2-9417-02	サンドブラスターサイクルジュニアⅡ	195,000	218,000
294	2-9417-11	研磨材(カーボランダム)	4,400	5,300
294	2-9524-01	ブラスト用研磨材AS-24	4,000	4,250
294	2-9524-02	ブラスト用研磨材AS-60 4kg	4,000	4,250
294	2-9524-03	ブラスト用研磨材AS-100 4kg	4,000	4,250
294	2-9524-04	ブラスト用研磨材AS-150 4kg	4,000	4,250
294	2-9524-05	ブラスト用研磨材AS-220 4kg	4,000	4,250
295	2-888-01	メノー乳鉢50X60X18	16,000	17,000
295	2-888-02	メノー乳鉢55X70X20	22,000	23,500
295	2-888-03	メノー乳鉢65X80X25	29,000	31,000
295	2-888-04	メノー乳鉢70X90X30	43,500	46,600
295	2-888-05	メノー乳鉢80X100X32	61,000	65,000
295	2-888-06	メノー乳鉢100X120X40	90,000	96,500
295	2-888-07	メノー乳鉢110X130X42	124,000	133,000
295	2-888-08	メノー乳鉢120X150X50	208,000	223,000
295	2-887-02	メノー乳鉢50X60X12	8,900	9,500
295	2-887-03	メノー乳鉢55X70X13	10,500	11,000
295	2-887-04	メノー乳鉢65X80X16	15,000	16,000
295	2-887-05	メノー乳鉢75X90X20	19,000	20,300
295	2-887-06	メノー乳鉢80X100X24	25,000	26,800
295	2-887-07	メノー乳鉢90X110X26	29,000	31,000
295	2-887-08	メノー乳鉢100X120X30	42,000	45,000
295	2-887-09	メノー乳鉢110X130X33	54,000	58,000
295	2-887-10	メノー乳鉢130X150X40	98,000	105,000
296	1-4221-01	石英ガラス製乳鉢 φ50×φ60×20	58,000	82,900
296	1-4221-02	石英ガラス製乳鉢 φ55×φ70×25	68,000	103,100
296	1-4221-03	石英ガラス製乳鉢 φ65×φ80×30	94,000	135,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
296	1-4221-04	石英ガラス製乳鉢 φ70×φ90×33	135,000	176,600
296	1-4221-05	石英ガラス製乳鉢 φ80×φ100×35	178,000	209,500
296	1-4221-06	石英ガラス製乳鉢 φ90×φ110×38	218,000	270,000
296	1-4221-07	石英ガラス製乳鉢φ100×φ120×43	300,000	372,500
300	1-6020-01	めのう製マグネット乳鉢セット 5g八角	123,000	146,000
300	1-6020-02	めのう製マグネット乳鉢セット 10g八角	158,800	188,000
300	1-6020-03	めのう製マグネット乳鉢セット 15g八角	266,200	316,000
300	1-6020-04	めのう製マグネット乳鉢セット 20g八角	340,000	400,000
300	1-6020-05	めのう製マグネット乳鉢セット 25g筒	354,000	440,000
300	1-6020-06	めのう製マグネット乳鉢セット 35g筒	390,600	500,000
304	5-5600-41	電磁ふるい振とう機 spartan	370,000	375,000
304	5-5600-42	電磁ふるい振とう機 pro	473,000	480,000
304	5-5600-43	電磁ふるい振とう機 BASIC	345,000	350,000
304	5-5600-51	振とう機spartan 200-240V	370,000	375,000
304	5-5600-52	振とう機 pro 200-240V	473,000	480,000
304	5-5600-53	振とう機 BASIC 200-240V	345,000	350,000
304	5-5600-11	電磁ふるい振とう機 湿式用頭部蓋	125,000	130,000
304	5-5600-13	電磁ふるい振とう機 湿式用受皿	63,000	65,000
304	5-5600-16	電磁ふるい振とう機メノー乳鉢 粉碎機用	330,000	345,000
304	5-5600-17	電磁ふるい振とう機メノーボールφ70mm	160,000	165,000
304	5-5600-18	電磁ふるい振とう機メノーボールφ50mm	120,000	125,000
311	1-4222-01	フッ素樹脂製ふるい φ75ふるい 本体	16,200	17,800
311	1-4222-02	フッ素樹脂製ふるい φ100ふるい 本体	20,600	22,700
311	1-4222-11	フッ素樹脂製ふるい φ75受け皿	10,000	11,000
311	1-4222-12	フッ素樹脂製ふるい φ100受け皿	14,000	15,400
311	1-4222-13	フッ素樹脂製ふるい φ75蓋	6,500	7,200
311	1-4222-14	フッ素樹脂製ふるい φ100蓋	8,700	9,600
311	1-4222-15	フッ素樹脂製ふるい 75-80メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-16	フッ素樹脂製ふるい 75-70メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-17	フッ素樹脂製ふるい 75-60メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-18	フッ素樹脂製ふるい 75-50メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-19	フッ素樹脂製ふるい 75-40メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-20	フッ素樹脂製ふるい 75-30メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-21	フッ素樹脂製ふるい 75-20メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-22	フッ素樹脂製ふるい 75-10メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-23	フッ素樹脂製ふるい 100-80メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-24	フッ素樹脂製ふるい 100-70メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-25	フッ素樹脂製ふるい 100-60メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-26	フッ素樹脂製ふるい 100-50メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-27	フッ素樹脂製ふるい 100-40メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-28	フッ素樹脂製ふるい 100-30メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-29	フッ素樹脂製ふるい 100-20メッシュ	1,200	1,400
311	1-4222-30	フッ素樹脂製ふるい 100-10メッシュ	1,200	1,400
319	3-1826-01	不織布研磨材C(コース) 10枚	1,900	2,280
319	3-1826-02	不織布研磨材M(ミディアム) 10枚	1,900	2,280
319	3-1826-03	不織布研磨材F(ファイン) 10枚	1,900	2,280
319	3-1826-04	不織布研磨材VF(ベリーファイン)10枚	1,900	2,280
319	3-1826-05	不織布研磨材SF(スーパーファイン)十枚	1,900	2,280
319	3-1826-06	不織布研磨材UF(ウルトラファイン)十枚	1,900	2,280
320	3-8965-01	ハンドパット RICOB #80 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-02	ハンドパット RICOB #120	4,200	6,000
320	3-8965-03	ハンドパットRICOB#240 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-04	ハンドパット RICOB #320	4,200	6,000
320	3-8965-05	ハンドパットRICOB#400 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-06	ハンドパットRICOB#600 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-07	ハンドパットRICOB#800 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-08	ハンドパットRICOB#1000 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-09	ハンドパットRICOB#1500 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-10	ハンドパットRICOB#3000 20枚	4,200	6,000
320	3-8965-11	ハンドパット RICOB 無砥粒 20枚	4,200	6,000
320	3-9016-01	紙ヤスリ G洋紙 #40 10枚入	590	800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
320	3-9016-02	紙ヤスリ G洋紙 #60 10枚入	560	780
320	3-9016-03	紙ヤスリ G洋紙 #80 10枚入	500	700
320	3-9016-04	紙ヤスリ G洋紙 #100 10枚入	480	680
320	3-9016-05	紙ヤスリ G洋紙 #120 10枚入	480	680
320	3-9016-06	紙ヤスリ G洋紙 #150 10枚入	480	680
320	3-9016-07	紙ヤスリ G洋紙 #180 10枚入	480	680
320	3-9016-08	紙ヤスリ G洋紙 #240 10枚入	480	680
320	3-9016-09	紙ヤスリ G洋紙 #320 10枚入	480	680
320	3-9016-10	紙ヤスリ G洋紙 #400 10枚入	480	680
321	3-9708-05	研磨紙 #1000 5枚入	840	890
321	3-9708-07	研磨紙 #1500 5枚入	920	970
321	3-9708-08	研磨紙 #2000 5枚入	920	970
321	3-9708-09	研磨紙 #3000 5枚入	1,020	1,070
321	3-9708-10	研磨紙 #4000 5枚入	1,140	1,200
321	3-9707-01	研磨紙 #320 50枚入	5,100	5,500
321	3-9707-02	研磨紙 #400 50枚入	5,100	5,500
321	3-9707-03	研磨紙 #600 50枚入	5,100	5,500
321	3-9707-04	研磨紙 #800 50枚入	5,100	5,500
321	3-9707-05	研磨紙 #1000 50枚入	5,700	6,100
321	3-9707-06	研磨紙 #1200 50枚入	5,900	6,300
321	3-9707-07	研磨紙 #1500 50枚入	6,300	6,700
321	3-9707-08	研磨紙 #2000 50枚入	6,300	6,700
321	3-9707-09	研磨紙 #3000 50枚入	7,100	7,500
321	3-9707-10	研磨紙 #4000 50枚入	7,700	8,100
322	3-9014-01	耐水研磨紙 C34P #80 10枚入	780	1,000
322	3-9014-02	耐水研磨紙 C34P #100 10枚入	720	920
322	3-9014-03	耐水研磨紙 C34P #120 10枚入	600	760
322	3-9014-04	耐水研磨紙 C34P #150 10枚入	600	760
322	3-9014-05	耐水研磨紙 C34P #180 10枚入	600	760
322	3-9014-06	耐水研磨紙 C34P #220 10枚入	600	760
322	3-9014-07	耐水研磨紙 C34P #240 10枚入	600	760
322	3-9014-08	耐水研磨紙 C34P #280 10枚入	600	760
322	3-9014-09	耐水研磨紙 C34P #320 10枚入	600	760
322	3-9014-10	耐水研磨紙 C34P #360 10枚入	600	760
322	3-9014-11	耐水研磨紙 C34P #400 10枚入	600	760
322	3-9014-12	耐水研磨紙 C34P #500 10枚入	600	760
322	3-9014-13	耐水研磨紙 C34P #600 10枚入	600	760
322	3-9014-14	耐水研磨紙 C34P #800 10枚入	600	760
322	3-9014-15	耐水研磨紙 C34P #1000 十枚入	680	900
322	3-9014-16	耐水研磨紙 C34P #1200 十枚入	760	1,000
322	3-9014-17	耐水研磨紙 C34P #1500 十枚入	760	1,000
322	3-9014-18	耐水研磨紙 C34P #2000 十枚入	840	1,100
322	3-9014-51	耐水研磨紙 C34P #80 100枚入	5,800	8,400
322	3-9014-52	耐水研磨紙 C34P #100 百枚入	4,800	6,800
322	3-9014-53	耐水研磨紙 C34P #120 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-54	耐水研磨紙 C34P #150 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-55	耐水研磨紙 C34P #180 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-56	耐水研磨紙 C34P #220 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-57	耐水研磨紙 C34P #240 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-58	耐水研磨紙 C34P #280 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-59	耐水研磨紙 C34P #320 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-60	耐水研磨紙 C34P #360 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-61	耐水研磨紙 C34P #400 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-62	耐水研磨紙 C34P #500 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-63	耐水研磨紙 C34P #600 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-64	耐水研磨紙 C34P #800 百枚入	3,980	5,800
322	3-9014-65	耐水研磨紙 C34P #1000 百枚入	4,800	6,800
322	3-9014-66	耐水研磨紙 C34P #1200 百枚入	5,800	8,400
322	3-9014-67	耐水研磨紙 C34P #1500 百枚入	5,800	8,400
322	3-9014-68	耐水研磨紙 C34P #2000 百枚入	6,400	9,200
322	3-1827-01	耐水研磨紙DCCS #120 100枚	5,400	6,450

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
322	3-1827-02	耐水研磨紙DCCS #150 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-03	耐水研磨紙DCCS #180 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-04	耐水研磨紙DCCS #240 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-05	耐水研磨紙DCCS #320 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-06	耐水研磨紙DCCS #400 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-07	耐水研磨紙DCCS #600 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-08	耐水研磨紙DCCS #800 100枚	5,400	6,450
322	3-1827-09	耐水研磨紙DCCS #1000	6,700	8,150
322	3-1827-10	耐水研磨紙DCCS #1500 100枚	7,500	8,950
323	4-1462-01	XANS-G2-ST 60 不織布研磨材	5,600	6,700
323	4-1462-02	XANS-G2-ST 80 不織布研磨材	5,600	6,700
323	4-1462-03	XANS-G2-ST100 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-04	XANS-G2-ST120 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-05	XANS-G2-ST150 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-06	XANS-G2-ST180 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-07	XANS-G2-ST240 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-08	XANS-G2-ST320 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-09	XANS-G1-ST400 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-10	XANS-G1-ST600 不織布研磨材	5,000	6,000
323	4-1462-11	XANS-G1-ST800 不織布研磨材	5,450	6,550
323	4-1462-12	XANS-G1ST1000 不織布研磨材	5,450	6,550
323	4-1462-13	XANS-G1ST1200 不織布研磨材	5,450	6,550
323	3-9015-01	研磨布 10枚入 #40	1,640	2,280
323	3-9015-02	研磨布 10枚入 #60	1,500	2,000
323	3-9015-03	研磨布 10枚入 #80	1,380	1,920
323	3-9015-04	研磨布 10枚入 #100	1,340	1,840
323	3-9015-05	研磨布 10枚入 #120	1,600	1,840
323	3-9015-06	研磨布 10枚入 #150	1,340	1,840
323	3-9015-07	研磨布 10枚入 #180	1,340	1,840
323	3-9015-08	研磨布 10枚入 #240	1,340	1,840
323	3-9015-09	研磨布 10枚入 #320	1,340	1,840
323	3-9015-10	研磨布 10枚入 #400	1,340	1,840
323	3-9015-51	研磨布 50枚入 #40	6,800	9,500
323	3-9015-52	研磨布 50枚入 #60	6,100	8,400
323	3-9015-53	研磨布 50枚入 #80	5,700	8,000
323	3-9015-54	研磨布 50枚入 #100	5,500	7,600
323	3-9015-55	研磨布 50枚入 #120	5,500	7,600
323	3-9015-56	研磨布 50枚入 #150	5,500	7,600
323	3-9015-57	研磨布 50枚入 #180	5,500	7,600
323	3-9015-58	研磨布 50枚入 #240	5,500	7,600
323	3-9015-59	研磨布 50枚入 #320	5,500	7,600
323	3-9015-60	研磨布 50枚入 #400	5,500	7,600
323	3-9013-01	フィルムシート SKF #400 1枚	390	540
323	3-9013-02	フィルムシート SKF #600 1枚	390	540
323	3-9013-03	フィルムシート SKF #800 1枚	390	540
323	3-9013-04	フィルムシート SKF #1000 1枚	390	540
323	3-9013-05	フィルムシート SKF #2000 1枚	390	540
323	3-9013-06	フィルムシート SKF #3000 1枚	390	540
323	3-9013-07	フィルムシート SKF #4000 1枚	390	540
323	3-9013-08	フィルムシート SKF #6000 1枚	390	540
323	3-9013-09	フィルムシート SKF #8000 1枚	390	540
323	3-9013-10	フィルムシート SKF#10000 1枚	390	540
323	3-9013-51	フィルムシート SKF #400 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-52	フィルムシート SKF #600 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-53	フィルムシート SKF #800 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-54	フィルムシート SKF#1000 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-55	フィルムシート SKF#2000 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-56	フィルムシート SKF#3000 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-57	フィルムシート SKF#4000 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-58	フィルムシート SKF#6000 50枚	13,000	17,000
323	3-9013-59	フィルムシート SKF#8000 50枚	13,000	17,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
323	3-9013-60	フィルムシートSKF#10000 50枚	13,000	17,000
324	62-1343-73	WA-46 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-74	WA-60 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-75	WA-80 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-76	WA-100 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-77	WA-120 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-78	WA-150 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-79	WA-180 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
324	62-1343-80	WA-220 ASアルミナ研削材(白色)	1,400	1,640
326	1-3235-01	ダイヤモンドヤスリ DSST0520	12,800	13,100
326	1-3235-02	ダイヤモンドヤスリ DKST0510	15,200	15,700
326	1-2880-03	コーティングヤスリBRHIEX01	3,000	3,300
326	1-2880-04	コーティングヤスリBRHIEX02	3,000	3,300
326	1-2880-05	コーティングヤスリBRHIEX11	4,500	4,950
326	1-2880-06	コーティングヤスリBRHIEX12	4,500	4,950
326	1-2880-01	コーティングヤスリ BRST5052	8,600	9,300
326	1-2880-02	コーティングヤスリ BRST0556T	10,500	11,500
332	3-816-01	ノリタケ切断砥石 1000C26111	2,250	2,450
332	3-816-02	ノリタケ切断砥石 1000C26211	2,550	2,750
332	3-816-03	ノリタケ切断砥石 1000C22111	2,900	3,200
343	63-1675-78	KSC-W01 溶接ヒュームコレクター	450,000	477,000
343	63-1675-81	KSC-PB10 消炎ボックス	150,000	158,000
344	3-1879-01	ラッカースプレーSL白	450	480
344	3-1879-02	ラッカースプレーSL黒	450	480
344	3-1879-03	ラッカースプレーSLつや消し黒	450	480
344	3-1879-04	ラッカースプレーSL赤	450	480
344	3-1879-05	ラッカースプレーSL黄	450	480
344	3-1879-06	ラッカースプレーSL青	450	480
344	3-1879-07	ラッカースプレーSLグレー	450	480
344	3-1879-08	ラッカースプレーSL緑	450	480
344	3-1879-09	ラッカースプレーSLNEWレッド	450	480
344	3-1879-10	ラッカースプレーSL空色	450	480
344	3-1879-11	ラッカースプレーSLシルバー	450	480
344	3-1879-12	ラッカースプレーSL透明	450	480
344	62-2310-44	ラッカースプレー300mL白	680	800
344	62-2310-45	ラッカースプレー300mL赤	680	800
344	62-2310-46	ラッカースプレー300mL黒	680	800
344	62-2310-47	ラッカースプレー300mL銀	680	800
344	62-2310-48	ラッカースプレー300mLツヤ消し黒	680	800
344	62-2310-49	ラッカースプレー300mL透明	680	800
344	62-2310-50	ラッカースプレー300mL黄	680	800
344	62-2310-51	ラッカースプレー300mLアイボリー	680	800
344	62-2310-52	ラッカースプレー300mLねずみ色	680	800
344	62-2310-53	ラッカースプレー300mL焦茶	680	800
344	62-2310-54	ラッカースプレー300mLウルトラマリン	680	800
344	62-2310-55	ラッカースプレー300mL緑	680	800
344	62-2310-56	ラッカースプレー300mL青	680	800
344	62-2310-57	ラッカースプレー300mL紺	680	800
344	62-2310-58	ラッカースプレー300mL橙	680	800
344	62-2310-72	ラッカースプレー420mL白	770	920
344	62-2310-73	ラッカースプレー420mL赤	770	920
344	62-2310-74	ラッカースプレー420mL黒	770	920
344	62-2310-75	ラッカースプレー420mL銀	770	920
344	62-2310-76	ラッカースプレー420mLツヤ消し黒	770	920
344	62-2310-77	ラッカースプレー420mL透明	770	920
344	62-2310-78	ラッカースプレー420mL黄	770	920
344	62-2310-79	ラッカースプレー420mLアイボリー	770	920
344	62-2310-80	ラッカースプレー420mLねずみ色	770	920
344	62-2310-81	ラッカースプレー420mL焦茶	770	920
344	62-2310-82	ラッカースプレー420mLウルトラマリン	770	920
344	62-2310-83	ラッカースプレー420mL緑	770	920

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
344	62-2310-84	ラッカースプレー420mL青	770	920
344	62-2310-85	ラッカースプレー420mL紺	770	920
344	62-2310-86	ラッカースプレー420mL橙	770	920
345	9-829-05	ラボランワイヤーブラシ 11本	10,600	12,000
345	4-068-01	ワイヤーブラシ	1,060	1,200
345	3-9040-11	平ハケ 12515	210	230
345	3-9040-12	平ハケ 12516	320	350
345	3-9040-13	平ハケ 12517	430	470
345	3-9040-14	平ハケ 12518	630	690
346	3-9042-01	ミニローラーセット 11432	700	770
348	2-9246-17	メッキ装置メッキペン・ロジウム	17,200	36,500
349	1-4849-01	照射装置 NS-ULEDN-102CT	135,000	158,000
349	1-4849-02	ホルダー ULEDN-102/A-TK	12,000	15,000
349	1-4849-03	照射装置 NS-ULEDN-101	135,000	165,000
352	3-385-01	3Dプリンター ダヴィンチnano W	29,800	31,700
352	3-694-01	3Dプリンター 1.0Pro	108,000	113,000
353	4-2833-01	3FJSPXJP00G 3Dプリンター	89,800	94,400
353	3-9818-01	光造形3Dプリンター ノーベル1.0A	231,000	243,000
356	1-3489-11	マイクロチューブポンプセットFP1001	68,000	73,000
356	1-3489-12	マイクロチューブポンプセットFP1002	70,500	75,600
356	1-3489-13	チューブポンプセットFP1001515	94,500	101,000
356	1-3490-11	チューブポンプセットFP3001515	119,000	128,000
356	1-3490-12	チューブポンプセットFP6001515	145,000	156,000
356	1-3488-11	チューブポンプセットFPC1001515	116,000	125,000
357	1-3519-01	ポンプ用オプション 1×1sss 12本	6,200	6,600
357	1-3519-02	ポンプ用オプション 2×1sss 12本	6,200	6,600
357	1-3519-03	ポンプ用オプション2.4×0.8sss	6,200	6,600
357	1-3519-04	ポンプ用OP 13# 0.8×1.6	4,200	4,500
357	1-3519-05	ポンプ用OP 14# 1.6×1.6	6,100	6,500
357	1-3519-06	ポンプ用OP 19# 2.4×1.6	7,500	8,000
357	1-3519-07	ポンプ用OP 16# 3.1×1.6	8,500	9,100
357	1-3519-08	ポンプ用OP 25# 4.8×1.6	15,000	16,000
357	1-3519-09	ポンプ用OP 17# 6.4×1.6	28,000	30,000
357	1-3519-10	ポンプ用OP 18# 7.9×1.6	33,000	35,000
357	1-3519-11	ポンプ用OP 15# 4.8×2.5	22,500	24,000
357	1-3519-12	ポンプ用OP 24# 6.4×2.5	24,000	25,000
357	1-3519-13	チュービングポンプ用オプションDG-1	32,000	34,000
357	1-3519-14	チュービングポンプ用オプションDG-2	34,800	37,000
357	1-3519-15	チュービングポンプ用オプション1515	39,800	42,700
357	1-3519-16	チュービングポンプ用オプション2515	39,800	42,700
357	1-3519-17	ポンプ用オプション フットスイッチ	7,770	8,300
357	1-3519-18	ポンプ用オプションアメリカンスクリュ2本	650	700
357	1-5916-01	チュービングポンプ DSP-100SA	99,000	106,000
357	1-5916-11	チュービングポンプチューブカートリッジL	7,000	7,900
357	1-5916-12	チュービングポンプチューブカートリッジH	7,000	7,500
358	2-7870-03	TP-5SA チュービングポンプ	71,000	74,000
358	2-7870-01	チュービングポンプ TP-10SA	61,000	65,000
358	2-7870-02	チュービングポンプTP-20SA	94,000	96,000
358	1-5916-12	チュービングポンプチューブカートリッジH	7,000	7,500
359	2-1515-02	定量送液ポンプ RP-2000	153,000	160,000
359	2-1515-03	定量送液ポンプ RP-2100	153,000	160,000
359	1-9419-01	カセットチューブポンプ SMP-21AS	71,000	75,000
359	1-9419-02	カセットチューブポンプ SMP-23AS	100,000	105,000
359	1-9422-01	チューブポンプ用チューブ 125330	3,800	4,100
359	1-9422-02	チューブポンプ用チューブ 125350	4,700	5,100
359	1-9422-03	チューブポンプ用チューブ 125370	4,800	5,200
359	1-2111-11	定量送液ポンプ MP-2000	69,000	73,000
359	1-2111-12	定量送液ポンプ MP-2000A	96,000	101,000
359	1-2111-13	定量送液ポンプ MP-2100	113,000	119,000
359	1-2111-14	ポンプ用チューブケース TCS-A	51,500	54,000
363	1-1840-11	ペリスタルティックポンプ13-876-4	49,300	58,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
363	1-1840-12	ペリスタルティックポンプ13-876-1	49,300	58,000
363	1-1840-13	ペリスタルティックポンプ13-876-2	49,300	58,000
363	1-1840-14	ペリスタルティックポンプ13-876-3	89,300	105,100
363	1-5501-11	ペリスタポンプSJ1211Ⅱ-H	69,000	75,900
363	1-5501-12	ペリスタポンプSJ1211Ⅱ-L	88,000	96,800
363	1-5501-13	ペリスタポンプAC-2110Ⅱ	105,000	115,500
363	1-5501-14	ペリスタポンプAC-2110Ⅱ-2	138,000	151,800
363	1-5501-18	ペリスタポンプAC-2110Ⅱ-3	171,000	188,100
363	1-5501-19	ペリスタポンプAC-2110Ⅱ-4	204,000	224,400
363	1-7375-01	ペリスタバイオミニポンプ AC-2120	160,000	176,000
365	1-6611-01	ポンプ用シリコンチューブ F05603	36,000	38,900
365	1-6611-02	ポンプ用シリコンチューブ F05602	43,000	46,500
365	1-6611-03	ポンプ用シリコンチューブ F05604	45,000	48,700
365	1-6611-04	ポンプ用シリコンチューブ F05605	61,000	65,900
365	1-4874-01	ローラーポンプ用チューブAY242605	12,000	12,800
365	1-4874-02	ローラーポンプ用チューブAY242606	15,000	15,900
365	1-4874-03	ローラーポンプ用チューブAY242002	18,000	19,200
365	1-4874-04	ローラーポンプ用チューブAY242003	17,000	18,000
365	1-4874-05	ローラーポンプ用チューブAY242005	24,000	25,500
365	1-4874-06	ローラーポンプ用チューブAY242006	20,000	21,200
365	1-4874-07	ローラーポンプ用チューブAY242007	19,000	20,100
365	1-4874-08	ローラーポンプ用チューブAY242012	20,000	21,200
365	1-4874-09	ローラーポンプ用チューブAY242017	23,000	24,400
365	1-4874-10	ローラーポンプ用チューブAY242019	36,000	38,300
365	1-4874-11	ファームドBPTチューブAY242022	22,000	23,300
365	1-4874-12	ファームドBPTチューブAY242027	31,000	32,900
365	1-4874-13	ファームドBPTチューブAY242029	34,000	36,100
365	1-4874-14	ファームドBPTチューブAY242038	43,000	45,600
365	1-4874-15	ファームドBPTチューブAY242046	51,000	54,100
365	1-4874-16	ファームドBPTチューブAY242053	62,000	65,800
366	1-647-11	ダイヤフラム式定量ポンプ MEX-50	129,400	136,300
366	1-647-12	ダイヤフラム式定量ポンプ MEX-100	133,800	140,900
366	1-647-13	ダイヤフラム式定量ポンプ MEX-250	138,000	145,300
366	1-647-14	ダイヤフラム式定量ポンプ MEX-500	152,500	160,600
366	1-647-15	ダイヤフラム式定量ポンプMEX-1000	162,300	170,900
366	1-647-16	ダイヤフラム式定量ポンプMEX-2000	180,700	190,300
366	1-648-21	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ50	183,400	193,100
366	1-648-22	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ100	200,400	211,000
366	1-648-23	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ250	210,400	221,500
366	1-648-24	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ500	235,200	247,600
366	1-648-25	ダイヤフラム式定量ポンプMEXZ1000	261,800	275,600
366	1-648-26	ダイヤフラム式定量ポンプMEXZ2000	283,700	298,700
366	1-9888-01	送液ポンプ NF100TT. 18S	121,000	127,100
366	1-9888-05	送液ポンプNF100KT. 18S	99,000	104,000
366	1-9888-02	送液ポンプ NF100TT. 18RC	147,000	154,400
366	1-9888-03	送液ポンプ NF300TT 18S	159,000	167,000
366	1-9888-04	送液ポンプ NF300TT. 18RC	185,000	194,300
367	1-1837-01	定量ポンプ FEM1. 10TT. 18S2	195,000	199,900
367	1-1837-12	ポンプ FEM 1. 10TT. 18RC2	250,000	262,500
367	1-1837-03	定量ポンプ FEM1. 10KT. 18S2	186,000	195,300
367	1-1837-14	ポンプ FEM 1. 10KT. 18RC2	243,000	255,200
367	1-1837-05	定量ポンプ FEM1. 10FT. 18S2	318,000	333,900
367	1-1837-16	ポンプ FEM 1. 10FT. 18RC2	375,000	393,800
367	1-5312-21	定量ポンプFEM 1. 02KT. 18S	186,000	195,300
367	1-5312-22	定量ポンプFEM 1. 02TT. 18S	195,000	199,900
367	1-5312-23	定量ポンプFEM 1. 02FT. 18S	318,000	333,900
367	1-5312-24	定量ポンプFEM 1. 02ST. 18S	420,000	441,000
367	1-5312-25	定量ポンプFEM 1. 02KT. 18RC	243,000	255,200
367	1-5312-26	定量ポンプFEM 1. 02TT. 18RC	250,000	262,500
367	1-5312-27	定量ポンプFEM 1. 02FT. 18RC	375,000	393,800
367	1-5312-28	定量ポンプFEM 1. 02ST. 18RC	443,000	465,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
368	1-656-01	ダイヤフラムポンプ NDP-5FAT	73,000	81,000
368	1-656-02	ダイヤフラムポンプ NDP-5FST	111,000	123,000
368	1-656-03	ダイヤフラムポンプ NDP-5FPT	62,000	69,000
368	1-656-04	ダイヤフラムポンプ NDP-5FVT	101,000	112,000
369	6-8124-01	ダイヤフラムポンプ DP-10BPT	92,000	102,000
369	6-8124-02	ダイヤフラムポンプ DP-10BAT	91,000	101,000
369	6-8124-03	ダイヤフラムポンプ DP-10BST	210,000	231,000
369	1-657-01	ケミカルダイヤフラムポンプ DP-5F	190,000	209,000
369	1-657-02	ケミカルダイヤフラムポンプ DP-10F	371,000	409,000
369	1-1506-11	ダイヤフラムポンプLFP122202D	10,700	11,800
369	1-1506-02	ダイヤフラムポンプLFP222002D	15,700	17,300
369	1-8345-11	ダイヤフラムポンプLFP521402D	20,900	23,000
370	1-1503-01	ダイヤフラム小型圧力ポンプ2100-12	16,300	17,900
370	1-1503-02	ダイヤフラム小圧力ポンプ2100-740	18,000	19,800
370	1-1503-13	圧力ポンプ D1625J7011A	36,900	40,700
370	1-1504-01	ダイヤフラム圧力ポンプ03526144A	11,900	13,500
370	1-1504-02	ダイヤフラム圧力ポンプ03521049A	39,600	43,600
370	1-1504-03	R3626344A 圧力ポンプ	14,400	15,800
371	1-1505-01	ダイヤフラム圧力ポンプ04405143A	19,000	20,900
371	1-1505-02	ダイヤフラム圧力ポンプ04405343A	19,200	21,100
371	1-8345-12	ダイヤフラム圧力ポンプ04300042A	38,500	42,400
371	3-8450-02	ダイヤフラム圧力ポンプR8600344A	85,000	93,500
371	1-8346-21	ダイヤフラムポンプ N5100020A	28,500	31,400
371	1-8347-01	ダイヤフラムポンプ G573205A	47,200	52,100
372	4-1926-01	50840-2012 循環用渦巻きポンプ	52,700	63,800
372	4-1926-02	50840-2024 循環用渦巻きポンプ	52,700	63,800
372	1-651-01	自吸式マグネットポンプ PMS-411B	34,780	38,300
372	1-651-12	自吸式マグネットポンプ PMS-661B	42,800	47,100
372	1-649-01	マグネットポンプPMD-111B7B	21,000	24,500
372	1-649-02	マグネットポンプPMD-121B7B	21,200	24,700
372	1-649-33	マグネットポンプPMD-371B2C	22,100	24,300
372	1-649-04	マグネットポンプPMD-331B7C	25,600	29,800
372	1-649-36	マグネットポンプPMD-421B2E	28,600	31,500
372	1-649-28	マグネットポンプPMD-581B2E	31,200	34,300
372	1-649-29	マグネットポンプPMD-641B2F	37,500	41,300
372	1-649-30	マグネットポンプPMD-643B2F	37,500	41,300
372	1-649-31	マグネットポンプPMD-1561B2F	43,000	47,300
372	1-649-32	マグネットポンプPMD-1563B2F	43,000	47,300
372	1-649-13	マグネットポンプPMD-1521B7E	45,300	52,800
373	1-5802-21	WLC-SA2 水位保持コントローラー	65,000	78,000
373	1-1124-01	カスケードポンプ 01RXAB-010B	75,000	94,000
373	1-1124-13	カスケードポンプ 05RXAB-020B	102,000	128,000
376	3-8561-01	小型水中ポンプ iL280P	8,400	9,240
376	2-3298-01	水中ポンプ AMG3000(50HZ)	19,800	20,200
376	2-3298-02	水中ポンプ AMG3000(60HZ)	19,800	20,200
376	2-3297-01	水中ポンプCCP-200S-5C50Hz	123,000	129,500
376	2-3297-02	水中ポンプCCP-200S-6C60Hz	123,000	129,500
377	1-664-41	ケミカルハンディーポンプ MHM-21	70,600	74,400
377	1-664-42	ケミカルハンディーポンプ MHM-21A	105,000	110,600
377	1-664-45	ケミカルハンディーポンプ MHM-21L	82,400	86,800
377	1-664-71	ケミカルハンディーポンプ LB-21	132,500	143,000
377	1-664-83	ケミカルハンディーポンプ LB-21L	152,900	165,000
377	1-664-43	ケミカルハンディーポンプ MH-552	91,800	96,700
377	1-664-44	ケミカルハンディーポンプ MH-552S	91,800	96,700
377	1-664-32	ケミカルハンディポンプ MH-108	128,900	135,700
377	1-664-46	ケミカルハンディポンプ MH-108A	162,800	171,400
377	1-664-34	ケミカルハンディポンプ MH-108D	255,500	269,000
377	1-664-27	ケミカルハンディポンプ MH-105	155,400	163,600
377	1-664-28	ケミカルハンディポンプ MH-105A	189,300	199,300
377	1-664-29	ケミカルハンディーポンプMHM-316M	93,300	98,300
377	1-664-47	ハンディーポンプ MHM-316MF	104,900	110,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
377	1-664-48	ハンディーポンプ MHM-316MA	136,000	143,200
377	1-664-49	ハンディーポンプ MHM-316MFA	139,100	146,500
377	1-664-74	ケミカルハンディーポンプ LB-316	176,500	189,500
377	1-664-75	ケミカルハンディーポンプ LB-316F	185,000	199,000
377	1-664-77	ケミカルハンディーポンプ LB-316L	208,400	224,000
377	1-664-78	ケミカルハンディーポンプLB-316LF	217,000	233,000
377	1-664-76	ケミカルハンディーポンプ LB-5T	581,400	654,000
377	1-664-30	ケミカルハンディポンプ MH-107	199,500	210,000
377	1-664-40	ケミカルハンディポンプ MH-107A	232,900	245,200
377	1-664-31	ケミカルハンディポンプ MH-107D	334,000	351,600
379	1-667-01	ハンドポンプ 本体	30,900	33,900
379	1-667-04	ハンドポンプ用替ゴム	6,400	6,770
380	1-3310-01	手動式ピストンポンプS-LXHS	112,000	90,000
381	1-3509-01	エアプレッシャーポンプAPD-20AS	125,200	140,000
381	1-3511-01	エアプレッシャーポンプAPD-20SUS	264,000	240,000
381	1-3511-02	エアポンプAPD-20SUSN	264,400	243,000
382	3-8181-01	PTFEバレルポンプ 9001260	73,000	76,400
382	3-8181-02	PTFEバレルポンプ 7639613	75,000	76,400
382	3-8181-03	PTFEバレルポンプ 6801515	82,000	85,800
382	3-8181-04	PTFEバレルポンプ 6255584	90,000	85,800
383	3-5948-01	大流量ハンドポンプ HPBL-3	400	430
383	3-5947-01	ドラム缶ハンドポンプ HPBL-5	900	980
384	1-4006-01	ポリサイフォン収納スタンド PS-Y	9,500	9,900
384	1-4006-02	ポリサイフォン収納スタンド PS-T	9,500	9,900
385	3-8194-02	ディスポサンプラー 4660834	3,200	3,500
385	3-8194-04	ディスポサンプラー 4660836	3,000	3,300
385	3-8195-04	液体サンプラー 6255307	55,100	58,700
387	2-5114-01	エアーポンプβ-60	3,150	3,520
387	2-5114-02	エアーポンプβ-120	5,070	6,100
388	4-2219-01	100eco ポータブル吸引ポンプ	89,000	110,000
389	1-7700-01	ディスポピペット25本378730000	13,000	14,400
389	1-7482-11	マルチエアステーションMAS-1	29,500	31,000
389	3-1463-01	8チャンネル吸引ノズル8CH	48,000	52,000
390	3-7050-01	アスピレーター SAFEVAC	98,000	101,000
390	3-7050-11	PPCOVacuumBottles	7,800	8,000
391	1-6198-01	ポータブルアスピレーター159010	79,000	87,700
391	1-6198-02	ポータブルアスピレーター159000	89,000	98,900
391	1-6198-11	交換用ニードルアダプター 155502	3,000	3,450
391	1-6198-12	交換用ニードルアダプター 155503	8,800	9,700
391	1-6198-13	交換用チップ用アダプター 159023	3,000	3,450
391	1-6255-01	吸引ハンドオペレーター155500	43,200	48,000
391	1-6255-11	ニードルアダプター 155522	3,400	3,900
391	1-6255-12	ニードルアダプター 155525	6,000	6,700
391	1-6255-13	ニードルアダプター 155524	7,800	8,650
392	2-7838-11	コンパクトドライアスピレーターDAS-01	34,000	35,800
392	2-7838-21	コンパクトドライアスピレーター交換用ボトル	2,000	2,100
392	3-9384-01	アスピレーター用蛇管 ASP-COIL	10,000	10,700
393	1-7483-41	アスピレーター GAS-1N	58,800	61,900
393	1-7483-31	アスピレーター減圧調整弁	26,000	27,300
393	3-9384-01	アスピレーター用蛇管 ASP-COIL	10,000	10,700
394	4-1627-01	1395 PP製アスピレーター	2,200	2,300
394	4-1627-11	1396 PP製アスピレーターコネクタ	200	300
394	2-8101-01	冷却トラップ卓上型 UT-1AS	235,000	247,000
395	2-945-01	マルチドライポンプMP-30	53,500	59,000
395	2-945-02	マルチドライポンプMP-60	65,000	74,000
395	3-6720-01	マルチドライポンプ MP-30-AC	78,000	84,000
395	3-6720-02	マルチドライポンプ MP-60-AC	102,000	112,000
396	6-9727-01	加減圧両用ポンプ J1-16666	151,000	155,500
398	1-7444-01	エアーコンプレッサ ACP-50	42,000	44,200
398	3-6102-01	オイルフリーエアポンプRocker430	55,800	61,500
398	1-6685-21	交換用フィルターカートリッジ FC34	1,500	1,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
398	1-8701-01	コンプレッサー PC3-10HL	147,000	150,600
398	1-8701-02	コンプレッサー PC4-10HL	180,000	189,000
400	1-5003-01	低騒音コンプレッサーカプセルコンYC3F	213,000	230,000
400	1-5003-02	低騒音コンプレッサーカプセルコンYC4F	269,000	290,000
400	1-5004-01	低騒音コンプレッサーR&D用 YC-3R	228,000	234,000
400	1-5004-02	低騒音コンプレッサーR&D用 YC-4R	284,000	292,000
400	1-5004-03	低騒音コンプレッサーR&D用YC-3RS	298,000	302,000
400	1-5004-04	低騒音コンプレッサーR&D用YC-4RS	358,000	374,000
400	3-5120-01	オイルフリーコンプレッサー DP-40C	62,000	67,000
400	3-5120-02	オイルフリーコンプレッサー DP-90C	83,000	90,000
400	3-5120-03	オイルフリーコンプレッサーDP-120C	86,000	93,000
404	3-8394-01	フィルター T-103A-1000	62,000	70,100
404	3-8394-02	フィルター T-105A-1000	66,400	75,100
404	3-8394-03	フィルター T-107A-1000	69,000	78,000
404	3-8394-04	フィルター T-110A-1000	225,000	254,300
404	3-8393-01	専用エレメント T-10309	6,600	7,500
404	3-8393-02	専用エレメント T-10310	6,600	7,500
404	3-8393-03	専用エレメント T103E-1000	21,000	23,800
404	3-8393-04	専用エレメント T-10509	6,600	7,500
404	3-8393-05	専用エレメント T-10510	6,600	7,500
404	3-8393-06	専用エレメント T-105E-1000	21,000	23,800
404	3-8393-07	専用エレメント T-11009	20,200	22,900
404	3-8393-08	専用エレメント T-11010	16,100	18,200
404	3-8393-09	専用エレメント T-110E-1000	71,700	81,100
404	3-8392-01	圧縮空気用フィルタ M-103-5	20,200	22,900
404	3-8392-04	圧縮空気用フィルタ M-110A-5	90,100	101,900
404	3-8392-05	圧縮空気用フィルタ M-120A-5	167,700	189,600
404	3-8392-06	圧縮空気用フィルタ M-140A-5	315,400	356,500
404	3-8392-07	圧縮空気用フィルタ M-180A-5	425,700	481,100
404	3-8391-01	専用エレメント M-103-1F	7,400	8,400
404	3-8391-02	専用エレメント M-103-2F-5	6,600	7,500
404	3-8391-03	専用エレメント M-105-1F	11,200	12,700
404	3-8391-05	専用エレメント M-110-1F	19,900	22,500
404	3-8391-06	専用エレメント M-110-2F-5	12,700	14,400
404	3-8391-07	専用エレメント M-120-1F	42,000	47,500
404	3-8391-08	専用エレメント M-120-2F-5	21,000	23,800
404	3-8391-09	専用エレメント M-140-1F	83,600	94,500
404	3-8391-10	専用エレメント M-140-2F-5	46,800	52,900
404	3-8391-11	専用エレメント M-180-1F	115,200	130,200
404	3-8391-12	専用エレメント M-180-2F-5	60,500	68,400
406	2-944-01	ドライ真空ポンプGM-20S	47,000	51,000
406	2-944-02	ドライ真空ポンプGM-20D	60,000	66,000
406	3-6719-01	ドライ真空ポンプ GM-20S-AC	72,000	77,000
406	3-6719-02	ドライ真空ポンプ GM-20D-AC	98,000	105,000
408	1-5052-01	真空ポンプダイヤフラム式N86KN. 18	47,000	49,400
408	1-5052-02	真空ポンプダイヤフラム式N86KT. 18	51,000	53,600
408	1-9372-01	真空ポンプ N816. 3KT. 45. 18	157,000	164,900
409	1-4043-11	真空ポンプ N810. 3FT. 18・Ex	177,000	185,900
409	1-4043-12	真空ポンプ N820. 3FT. 18・Ex	214,000	224,700
409	1-4043-14	真空ポンプ N810FT. 18・Ex	152,000	159,600
409	1-4043-15	真空ポンプ N820FT. 18・Ex	178,000	186,900
409	1-4043-16	真空ポンプ N840FT. 18・Ex	244,000	256,200
409	3-5230-01	オイルフリー真空ポンプ DP-40V	62,000	67,000
409	3-5230-02	オイルフリー真空ポンプ DP-90V	83,000	90,000
409	3-5230-03	オイルフリー真空ポンプ DP-90VH	83,000	90,000
409	3-5230-04	オイルフリー真空ポンプ DP-120V	86,000	93,000
409	3-5230-05	オイルフリー真空ポンプ DP-120VH	86,000	93,000
409	3-5230-11	エアフィルタAF-1	4,600	5,000
409	3-5230-12	交換用フィルタエレメント	1,400	1,600
409	1-6685-31	オイルレス吸引ポンプ Rocker300	43,000	47,200
409	1-6685-12	吸引ポンプ Rocker400	59,000	66,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
409	1-6685-13	吸引ポンプ Rocker410	59,000	66,400
409	1-6685-14	オイルレス吸引ポンプRocker801	86,200	97,100
409	1-6685-15	オイルレス吸引ポンプRocker811	86,200	97,100
409	1-6685-21	交換用フィルターカートリッジ FC34	1,500	1,600
409	1-6685-22	交換用フィルターカートリッジ FC8	1,500	1,600
410	1-2879-01	ダイヤフラム式真空ポンプME1C	160,000	182,000
410	1-2879-11	真空ポンプマノメーター付減圧調整器	47,000	53,000
412	3-6101-01	耐薬品性真空ポンプ Chemker300	126,000	142,000
412	3-6101-12	耐薬品性真空ポンプ Chemker410	191,000	198,000
412	3-6101-03	Chemker610 耐薬品性真空ポンプ	280,000	310,000
412	1-5794-01	真空ポンプ N820. 3FT. 40. 18	288,000	302,400
412	1-5794-02	真空ポンプ N840. 3FT. 40. 18	383,000	402,200
412	1-2415-01	ダイヤフラム式真空ポンプMZ2C NT	305,000	345,000
413	3-744-01	スクロールポンプ nXDS6i	600,000	690,000
413	3-744-02	スクロールポンプ nXDS10i	700,000	805,000
413	3-744-03	スクロールポンプ nXDS15i	770,000	885,500
413	3-744-04	スクロールポンプ nXDS20i	860,000	989,000
413	3-744-05	スクロールポンプ XDS35i	1,290,000	1,472,000
414	1-676-01	手動式真空ポンプ 6132-0010A	27,800	29,000
414	1-676-02	手動式真空ポンプ 6132-0020A	33,400	34,900
415	2-943-01	エコミー油回転真空ポンプAOP42C	18,000	19,000
415	2-943-02	エコミー油回転真空ポンプAOP70C	21,800	23,000
415	2-943-03	エコミー油回転真空ポンプAOP100C	28,000	30,000
416	2-924-11	AVRD用チューブジョイントφ8	4,200	4,500
416	2-924-12	AVRD用チューブジョイントφ12	4,200	4,500
416	2-924-13	AVRD用チューブジョイントφ15	4,200	4,500
416	2-924-14	AVRD用チューブジョイントφ18	4,200	4,500
416	2-924-15	真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ	28,600	30,000
416	2-924-16	油回転真空ポンプKF25フープ225	1,650	1,800
416	2-924-17	真空ポンプKF25センターレスト325	1,050	1,100
416	2-928-01	油回転真空ポンプAVRI-30	40,000	43,000
416	2-928-02	油回転真空ポンプAVRI-60	61,000	65,000
416	2-928-11	真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ	23,700	25,400
416	2-928-12	AVRI用チューブジョイントφ8	2,500	2,700
416	2-928-13	AVRI用チューブジョイントφ12	2,500	2,700
416	2-928-14	AVRI用チューブジョイントφ15	2,500	2,700
416	2-928-15	AVRI用チューブジョイントφ18	2,500	2,700
416	2-928-16	油回転真空ポンプKF16フープ216	1,500	1,600
416	2-928-17	真空ポンプKF16センターレスト316	1,100	1,200
417	4-450-11	静音油回転真空ポンプVDO11	153,000	164,000
417	4-450-12	静音油回転真空ポンプVDO22	202,000	217,000
421	1-4001-21	RVロータリー真空ポンプ RV3	185,000	212,750
421	1-4001-22	RVロータリー真空ポンプ RV5	205,000	235,750
421	1-4001-23	RVロータリー真空ポンプ RV8	225,000	258,750
421	1-4001-24	RVロータリー真空ポンプ RV12	245,000	281,750
421	1-3043-21	油A37141902+JZSSCB006	170,500	196,080
421	1-3043-22	油A37132902+JZSSCB006	180,500	207,580
421	1-3091-01	NW型排気口 JK12-20-067	15,300	17,600
421	1-3091-02	NW型排気口 JK12-20-066	19,400	22,310
422	1-3045-01	オイルミストトラップ EMF3	25,000	28,750
422	1-3045-02	オイルミストトラップ EMF10	32,000	36,800
422	1-3045-03	オイルミストトラップ EMF20	37,000	42,550
422	1-3046-01	フォアライトラップ FL20K	74,000	85,100
422	1-3046-02	フォアライトラップ アルミナゲル	9,000	10,050
423	1-4001-11	真空ポンプ用オイル H11025015	2,390	2,670
423	1-4001-12	真空ポンプ用オイル H11025013	7,370	8,240
423	1-3043-11	油回転真空ポンプオイルH11026015	2,390	2,670
423	1-3043-12	油回転真空ポンプオイルH11026013	7,370	8,240
423	3-6408-01	真空ポンプオイル AT-VA4	4,800	6,400
424	1-685-01	真空ポンプ油ネオバックMR-100 4L	5,300	5,700
424	1-685-02	真空ポンプ油ネオバックMR-200 4L	5,300	5,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
424	1-685-03	真空ポンプ油MR-100 18L	18,000	19,700
424	1-685-04	真空ポンプ油MR-200 18L	18,000	19,700
424	1-684-01	高真空ポンプ油ネオバックSX	9,300	9,400
424	1-684-02	高真空ポンプ油ネオバックSY	18,400	18,500
424	1-1352-01	真空ポンプオイル MR-200A 4L	8,300	8,700
424	1-1352-03	真空ポンプオイル MR-250A 4L	8,500	8,950
424	1-1352-02	真空ポンプオイル MR-200A 18L	22,000	23,900
424	1-1352-04	真空ポンプオイル MR-250A 18L	23,000	24,900
425	3-9090-01	真空ポンプ洗浄剤 MH-929	9,000	10,300
425	1-3047-01	スウィングクランプC105-12-403	2,400	2,760
425	1-3047-02	スウィングクランプC105-14-403	2,600	2,990
425	1-3047-03	スウィングクランプC105-16-403	3,300	3,800
425	1-3047-04	スウィングクランプC105-17-403	5,700	6,560
425	2-625-01	クランピングリングDN 10/16 KF	1,900	2,100
425	2-625-02	クランピングリングDN 20/25 KF	2,200	2,500
425	2-625-03	クランピングリングDN 32/40 KF	2,500	2,800
426	1-3090-01	クランピングリングC105-12-401	1,200	1,380
426	1-3090-02	クランピングリングC105-14-401	1,400	1,610
426	1-3090-03	クランピングリングC105-16-401	1,700	1,960
426	1-3090-04	クランピングリングC105-17-401	2,200	2,530
426	4-1332-06	NW63 センターリング SUS304	4,400	3,750
426	4-1332-07	NW80 センターリング SUS304	6,100	5,000
426	4-1332-08	NW100 センターリング SUS304	7,000	6,000
426	1-3048-01	センタリングリングC105-11-396	1,400	1,610
426	1-3048-02	センタリングリングC105-12-396	1,400	1,610
426	1-3048-03	センタリングリングC105-14-396	1,700	1,960
426	1-3048-11	センタリング&OリングC10511395	2,200	2,530
426	1-3048-12	センタリング&OリングC10512395	2,200	2,530
426	1-3048-13	センタリング&OリングC10514395	2,800	3,220
426	1-3048-14	センタリング&OリングC10516395	3,900	4,490
426	1-3048-15	センタリング&OリングC10517395	5,600	6,440
427	1-3055-01	ショートフランジ C105-11-311	2,200	2,530
427	1-3055-02	ショートフランジ C105-12-311	2,400	2,760
427	1-3055-03	ショートフランジ C105-14-311	3,200	3,680
427	1-3055-04	ショートフランジ C105-16-611	4,500	5,180
427	1-3055-05	ショートフランジ C105-17-311	6,600	7,590
427	4-578-01	縮小変換用ピース RP16-25	5,600	6,000
427	4-578-02	縮小変換用ピース RP16-40	6,200	6,600
427	4-578-03	縮小変換用ピース RP25-40	6,500	7,000
427	4-578-04	縮小変換用ピース RP25-50	7,350	7,800
427	4-578-05	縮小変換用ピース RP40-50	8,800	9,400
428	6-7783-01	縮小変換用ピース C10514446	7,700	8,860
428	6-7783-02	縮小変換用ピース C10514447	8,400	9,660
428	6-7783-03	縮小変換用ピース C10516448	9,300	10,700
428	6-7783-04	縮小変換用ピース C10516449	9,600	11,040
428	6-7783-05	縮小変換用ピース C10517450	11,000	12,650
428	6-7783-06	縮小変換用ピース C10517051	11,000	12,650
428	6-7783-07	縮小変換用ピース C10517452	14,000	16,100
428	1-3050-01	エルボー C105-11-420	7,800	8,970
428	1-3050-02	エルボー C105-12-420	7,800	8,970
428	1-3050-03	エルボー C105-14-420	9,400	10,810
428	1-3050-04	エルボー C105-16-420	14,000	16,100
428	1-3052-01	ティーピース C105-11-421	11,000	12,650
428	1-3052-02	ティーピース C105-12-421	13,000	14,950
428	1-3052-03	ティーピース C105-14-421	15,000	17,250
428	1-3052-04	ティー・ピース C105-16-421	18,000	20,700
428	6-7784-01	縮小変換用Tピース C10514427	18,000	20,700
428	6-7784-02	縮小変換用Tピース C10516428	19,000	21,850
428	6-7784-03	縮小変換用Tピース C10516429	19,000	21,850
428	6-7784-04	縮小変換用Tピース C10517430	26,000	29,900
428	6-7784-05	縮小変換用Tピース C10517431	26,000	29,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
429	1-3053-01	クロスピース C105-11-422	15,000	17,250
429	1-3053-02	クロスピース C105-12-422	17,000	19,550
429	1-3053-03	クロスピース C105-14-422	20,000	23,000
429	1-3053-04	クロスピース C105-16-422	25,000	28,750
429	1-3057-01	フレキシブルパイプC105-11-286	17,000	19,550
429	1-3057-02	フレキシブルパイプC105-12-286	18,000	20,700
429	1-3057-03	フレキシブルパイプC105-14-286	21,000	24,150
429	1-3057-04	フレキシブルパイプC105-16-286	29,000	33,350
429	1-3057-05	フレキシブルパイプC105-17-286	38,000	43,700
429	1-3056-01	フレキシブルベローズC105-11670	16,000	18,400
429	1-3056-02	フレキシブルベローズC105-12670	18,000	20,700
429	1-3056-03	フレキシブルベローズC105-14670	23,000	26,450
429	1-3056-04	フレキシブルベローズC105-16670	27,000	31,050
429	1-3056-05	フレキシブルベローズC105-17670	37,000	42,550
430	4-1365-01	NW16-250 フレキシブルチューブ	7,700	5,990
430	4-1365-02	NW16-500 フレキシブルチューブ	8,000	6,860
430	4-1365-03	NW16-750 フレキシブルチューブ	10,900	8,610
430	4-1365-05	NW16-1500 フレキシブルチューブ	14,000	15,100
430	4-1365-06	NW16-2000 フレキシブルチューブ	20,000	22,300
430	4-1366-01	NW25-250 フレキシブルチューブ	9,200	6,690
430	4-1366-02	NW25-500 フレキシブルチューブ	9,400	7,980
430	4-1366-03	NW25-750 フレキシブルチューブ	10,300	9,160
430	4-1366-04	NW25-1000 フレキシブルチューブ	12,600	10,900
430	4-1366-08	NW25-3000 フレキシブルチューブ	37,700	28,600
430	4-1367-01	NW40-250 フレキシブルチューブ	10,900	9,180
430	4-1367-02	NW40-500 フレキシブルチューブ	12,000	11,100
430	4-1367-03	NW40-750 フレキシブルチューブ	14,900	13,500
430	4-1367-04	NW40-1000 フレキシブルチューブ	16,300	15,400
430	4-1367-05	NW40-1500 フレキシブルチューブ	25,700	25,400
430	4-1367-06	NW40-2000 フレキシブルチューブ	33,700	29,700
430	4-1368-01	NW50-250 フレキシブルチューブ	19,400	12,600
430	4-1368-02	NW50-500 フレキシブルチューブ	18,900	14,300
430	4-1368-03	NW50-750 フレキシブルチューブ	25,200	19,500
430	4-1368-04	NW50-1000 フレキシブルチューブ	26,000	22,900
432	4-1346-06	NW63 ブランクフランジ	4,700	4,030
432	4-1346-07	NW80 ブランクフランジ	8,700	7,360
432	4-1346-08	NW100 ブランクフランジ	12,000	9,330
432	1-3054-01	フランジ C105-11-366	1,700	1,960
432	1-3054-02	フランジ C105-12-366	1,700	1,960
432	1-3054-03	フランジ C105-14-366	2,200	2,530
432	1-3054-04	ブランキングフランジ C10516366	3,300	3,800
432	1-3054-05	ブランキングフランジ C10517366	4,500	5,180
432	1-3059-01	ダイヤフラムバルブ(手動式) SP10K	18,000	20,700
432	1-3059-02	ダイヤフラムバルブ(手動式) SP16K	19,000	21,850
432	1-3059-03	ダイヤフラムバルブ(手動式) SP25K	23,000	26,450
432	1-3059-11	ダイヤフラムバルブ SP10K	22,000	25,300
432	1-3059-12	ダイヤフラムバルブ SP16K	23,000	26,450
432	1-3059-13	ダイヤフラムバルブ SP25K	29,000	33,350
432	1-3059-14	ダイヤフラムバルブ SP40K	79,000	90,850
433	1-3060-01	ベローズバルブ(手動式) PV10K	33,000	37,950
433	1-3060-02	ベローズバルブ(手動式) PV16K	35,000	40,250
433	1-3060-03	ベローズバルブ(手動式) PV25K	42,000	48,300
433	1-3060-04	ベローズバルブ(手動式) PV40K	77,000	88,550
433	1-3061-01	リークバルブ AV10K	11,000	12,650
433	1-3061-02	ニードルバルブ LV10K	30,000	34,500
433	2-788-01	真空用電気フィードスルーFE16/9S	30,000	33,000
433	2-788-02	真空用電気フィードスルーFE16/9	45,000	50,000
433	2-788-11	真空用電気フィードスルー大気側コネクタ	21,000	23,000
433	2-788-12	真空用電気フィードスルー真空側コネクタ	19,000	20,000
435	1-3049-01	ノズル・アルミニウム製C10511645	2,400	2,760
435	1-3049-02	ノズル・アルミニウム製C10514645	2,700	3,110

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
435	1-3049-03	ノズル・アルミニウム製C10516645	12,000	13,800
435	4-490-01	ノズル NZR16	1,840	1,950
435	4-490-02	ノズル NZR25	2,080	2,200
435	4-490-03	ノズル NZR40	7,700	8,300
436	3-5139-01	真空コントローラー VC900	385,000	404,300
436	2-8094-01	ステンレス真空トラップ W-ZERO1	15,000	16,000
436	2-8094-02	ステンレス真空トラップ W-ZERO2	18,000	19,000
443	2-8032-11	アズプロ分析天秤 ASR64/E	120,000	125,000
443	2-8032-12	アズプロ分析天秤 ASR124/E	132,000	137,000
443	2-8032-13	アズプロ分析天秤 ASR224/E	145,000	151,000
445	1-9242-31	分析天秤AX124	206,000	214,000
445	1-9242-32	分析天秤AX224	231,000	240,000
445	1-9242-40	分析天秤AX324	273,000	283,000
445	1-2365-01	分析天秤EX124G	250,000	259,000
445	1-2365-02	分析天秤EX224G	286,000	297,000
445	1-2365-03	分析天秤EX324G	332,000	344,000
445	1-2365-04	分析天秤EX223G	233,000	242,000
445	1-2365-05	分析天秤EX423G	239,000	248,000
445	1-2365-06	分析天秤EX623G	258,000	268,000
445	1-2365-07	分析天秤EX1103G	346,000	359,000
446	4-2749-01	AXZ1204 エコノミー分析天秤	91,000	96,000
446	4-2749-02	AXZ2204 エコノミー分析天秤	99,000	104,000
446	4-560-11	台はかり プリンター	21,500	22,600
446	4-560-12	台はかり プリンター用感熱紙 16巻	2,700	2,800
446	4-2574-05	BCE2202I-1SJPベーシック天秤	98,000	101,000
446	4-2574-08	BCE8200I-1SJPベーシック天秤	90,000	93,000
446	4-2575-05	BCE2202-1SJP ベーシック天秤	83,000	86,000
446	4-2575-08	BCE8200-1SJP ベーシック天秤	75,000	78,000
446	1-3553-11	分析天びんQuintix224-1SJP	275,000	284,000
446	1-3553-12	分析天びんQuintix124-1SJP	248,000	258,000
446	1-3553-13	分析天びんQuintix513-1SJP	230,000	238,000
446	1-3553-14	分析天びんQuintix313-1SJP	183,000	192,000
446	1-3553-15	分析天秤Quintix5102-1SJP	227,000	232,000
446	1-3553-16	分析天秤Quintix3102-1SJP	188,000	195,000
448	2-8036-21	アズプロ電子天秤 ASR223/E	70,200	72,800
448	2-8036-22	アズプロ電子天秤 ASR423/E	82,900	85,900
448	2-8036-23	アズプロ電子天秤 ASR2202/E	64,800	67,200
448	2-8036-24	アズプロ電子天秤 ASR4202/E	84,000	87,100
449	1-9242-33	電子天秤AX223	130,000	135,000
449	1-9242-34	電子天秤AX423	172,000	179,000
449	1-9242-35	電子天秤AX622	106,000	110,000
449	1-9242-36	電子天秤AX2202	130,000	135,000
449	1-9242-37	電子天秤AX5202	190,000	197,000
449	1-9242-38	電子天秤AX4201	129,000	134,000
449	1-9242-39	電子天秤AX8201	153,000	159,000
451	3-6553-01	電子天秤 AXA1003	49,000	51,500
451	3-6553-02	電子天秤 AXA3003	54,000	56,800
451	3-6553-07	AXA5003 電子天秤500g	61,000	64,000
451	3-6553-03	電子天秤 AXA10002	46,500	48,900
451	3-6553-04	電子天秤 AXA20002	46,500	48,900
451	3-6553-05	電子天秤 AXA30002	54,000	56,800
451	3-6553-06	電子天秤 AXA50002	71,000	74,700
451	3-6553-11	RS/USB 電子天秤ケーブル	2,900	3,000
451	4-560-11	台はかり プリンター	21,500	22,600
451	4-560-12	台はかり プリンター用感熱紙 16巻	2,700	2,800
457	3-6699-11	電子天秤AXB3002	33,500	35,000
457	3-6699-12	電子天秤AXB6002	41,000	43,000
457	3-6699-03	電子天秤 AXB30001	27,000	28,500
457	3-6699-04	電子天秤 AXB60001	41,000	43,000
458	4-2751-01	BEE3002 エコノミー電子天秤	17,800	18,700
458	4-2751-02	BEE6002 エコノミー電子天秤	19,800	21,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
458	4-2751-03	BEE30001 エコノミー電子天秤	19,800	21,000
459	1-2119-11	コンパクト電子天びん NV422JP	37,700	39,100
459	1-2119-12	コンパクト電子天びん NV621JP	30,600	31,800
459	1-2119-14	コンパクト電子天びん NVT6200JP	31,400	32,600
459	1-4817-11	電子天秤 SPX123JP	65,300	67,700
459	1-9070-21	電子天秤 SPX222JP	46,300	48,000
459	1-9070-23	電子天秤 SPX422JP	48,500	50,300
459	1-9070-33	電子天秤 SPX622JP	55,100	57,100
459	1-9070-25	電子天秤 SPX2201JP	46,300	48,000
459	1-9070-34	電子天秤 SPX6201JP	55,100	57,100
459	62-1362-36	STX123JP ポータブル天びん	75,200	78,000
459	62-1362-38	STX222JP ポータブル天びん	50,900	52,800
459	62-1362-39	STX422JP ポータブル天びん	64,200	66,600
459	62-1362-40	STX622JP ポータブル天びん	66,300	68,700
459	62-1362-45	STX2201JP ポータブル天びん	56,400	58,500
459	62-1362-46	STX6201JP ポータブル天びん	63,000	65,300
459	1-9070-41	RC232キット 30268982	7,900	8,200
459	1-9070-42	ホストインターフェイス 30268983	13,400	13,900
459	1-9070-43	デバイスインターフェイス30268984	9,200	9,600
460	3-6685-01	防塵防水電子天秤 WPB3K01	40,500	42,600
460	3-6685-02	防塵防水電子天秤 WPB6K02	40,500	42,600
460	3-6685-03	防塵防水電子天秤 WPB15K1	40,500	42,600
460	3-6685-04	防塵防水電子天秤 WPB30K1	40,500	42,600
462	1-2118-16	コンパクト電子天びん NV222JP	32,500	33,700
462	63-5729-38	NV622JP コンパクト電子天びん	48,200	50,000
462	1-2118-11	コンパクト電子天びん NVT2201JP	33,000	34,200
462	1-2118-12	コンパクト電子天びん NVT4201JP	35,700	37,000
462	1-2118-13	コンパクト電子天びんNVT12000JP	41,900	43,500
462	1-2118-17	コンパクト電子天びん NV2201JP	32,500	33,700
462	1-2118-11-20	電子天びん NVT2201JP 校正付	48,000	49,200
462	1-2118-12-20	電子天びん NVT4201JP 校正付	50,700	52,000
462	1-2118-13-20	電子天びん NVT12000JP 校正付	56,900	58,500
462	1-2118-17-20	電子天びん NV2201JP 校正付	47,500	48,700
462	61-5080-38	V22PWE1501T デジタルはかり	28,900	30,000
462	61-5080-39	V22PWE3T デジタルはかり	28,900	30,000
462	61-5080-40	V22PWE6T デジタルはかり	28,900	30,000
462	61-5080-41	V22PWE15T デジタルはかり	28,900	30,000
462	3-9339-01	デジタルはかり V22PWE30T	28,900	30,000
464	4-2750-01	KS6001 ミニスケール600g	3,200	3,400
464	4-2750-02	KS50000 ミニスケール5000g	3,200	3,400
464	1-2561-01	防滴はかりCS-1000S	7,200	7,700
464	1-2561-02	防滴はかりCS-2000S	7,200	7,700
464	1-2561-03	防滴はかりCS-5000S	7,200	7,700
464	1-2561-04	防滴はかりCS-10KS	7,200	7,700
464	1-2561-05	防滴はかりCS-20KS	7,200	7,700
464	1-2561-01-20	防滴はかりCS-1000S 校正証明書付	22,200	22,700
464	1-2561-02-20	防滴はかりCS-2000S 校正証明書付	22,200	22,700
464	1-2561-03-20	防滴はかりCS-5000S 校正証明書付	22,200	22,700
464	1-2561-04-20	防滴はかりCS-10KS 校正証明書付	22,200	22,700
464	1-2561-05-20	防滴はかりCS-20KS 校正証明書付	22,200	22,700
465	63-5729-31	CR2200JP コンパクト天びん	10,600	11,000
465	63-5729-32	CR5200JP コンパクト天びん	13,100	13,600
465	62-3780-09	KS-705IV デジタルスケール2Kg	1,580	1,670
466	62-9919-06	J-100W-3 防水型デジタル上皿秤	28,000	30,000
466	62-9919-07	J-100W-6 防水型デジタル上皿秤	28,000	30,000
466	62-9919-08	J-100WD-3 防水型デジタル上皿秤	38,000	40,000
466	62-9919-09	J-100WD-6 防水型デジタル上皿秤	38,000	40,000
466	1-1937-01	防水はかり CS-1000WP	17,000	18,200
466	1-1937-02	防水はかり CS-2000WP	17,000	18,200
466	1-1937-03	防水はかり CS-5000WP	17,000	18,200
466	1-1937-04	防水はかり CS-10KWP	17,000	18,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
466	1-1937-05	防水はかり CS-20KWP	17,000	18,200
466	1-1937-01-20	防水はかり CS-1000WP 校正書付	32,000	33,200
466	1-1937-02-20	防水はかり CS-2000WP 校正書付	32,000	33,200
466	1-1937-03-20	防水はかり CS-5000WP 校正書付	32,000	33,200
466	1-1937-04-20	防水はかり CS-10KWP校正証明書付	32,000	33,200
466	1-1937-05-20	防水はかり CS-20KWP校正証明書付	32,000	33,200
467	1-5774-31	コンパクト天秤 CR221JP	10,600	11,000
467	1-5774-34	コンパクト天秤 CR621JP	14,100	14,700
467	1-5774-31-20	コンパクト天秤 CR221JP 校正書付	25,600	26,000
467	1-5774-34-20	コンパクト天秤 CR621JP 校正書付	29,100	29,700
468	3-6688-01	防塵・防水はかり WPS3K1	23,000	24,200
468	3-6688-02	防塵・防水はかり WPS6K1	23,000	24,200
468	3-6688-03	防塵・防水はかり WPS15K2	23,000	24,200
468	3-6688-04	防塵・防水はかり WPS30K5	23,000	24,200
468	4-540-01	卓上台はかり BPS3K01	36,000	37,800
468	4-540-02	卓上台はかり BPS6K01	36,000	37,800
468	4-540-03	卓上台はかり BPS15K05	36,000	37,800
468	4-540-04	卓上台はかり BPS30K1	36,000	37,800
469	61-5080-76	C11P9JP エコミー卓上型台はかり	25,600	26,600
469	61-5080-77	C11P20JPエコミー卓上型台はかり	25,600	26,600
469	61-5080-78	C11P75JPエコミー卓上型台はかり	25,600	26,600
469	4-559-01	防水台はかり WPLS30K1	73,000	76,800
469	4-559-02	防水台はかり WPLS60K1	78,000	82,000
469	4-559-03	防水台はかり WPLS150K5	79,980	84,000
470	4-483-02	AXC20K01 精密大容量電子天秤	78,000	82,000
470	4-483-01	精密大容量電子天秤 AXC30K01	100,000	105,000
470	3-5127-01	卓上型はかり R31PE1502	57,200	59,300
470	3-5127-02	卓上型はかり R31PE3	57,200	59,300
470	3-5127-03	卓上型はかり R31PE6	57,200	59,300
470	3-5127-04	卓上型はかり R31PE15	57,200	59,300
470	3-5127-05	卓上型はかり R31PE30	57,200	59,300
470	61-5079-56	EX12001G 上皿天びん	322,000	334,000
470	61-5079-57	EX24001G 上皿天びん	333,000	345,000
470	61-5079-58	EX35001G 上皿天びん	394,000	409,000
471	2-9842-01	スタンダード台はかりDBB360-60	46,000	50,400
471	2-9842-02	スタンダード台はかりDBB360-150	46,000	50,400
471	2-7830-01	デジタル台はかり D31P30BRJP	59,300	61,500
471	2-7830-02	デジタル台はかり D31P60BRJP	59,300	61,500
471	2-7830-03	デジタル台はかり D31P60BLJP	65,300	67,700
471	2-7830-04	デジタル台はかり D31P150BLJP	65,300	67,700
471	2-7830-05	デジタル台はかり D31P150BXJP	80,700	83,700
471	2-7830-06	デジタル台はかり D31P300BXJP	80,700	83,700
471	2-7830-01-20	台はかりD31P30BRJP校正証明書付	81,300	83,500
471	2-7830-02-20	台はかりD31P60BRJP校正証明書付	81,300	83,500
471	2-7830-03-20	台はかりD31P60BLJP校正証明書付	87,300	89,700
471	2-7830-04-20	台はかりD31P150BLJP校正書付	100,300	102,700
471	2-7830-05-20	台はかりD31P150BXJP校正書付	115,700	118,700
471	2-7830-06-20	台はかりD31P300BXJP校正書付	115,700	118,700
471	2-9844-01	デジタル台はかりBW-1N-30	75,900	87,500
471	2-9844-02	デジタル台はかりBW-1N-60	80,300	88,700
471	2-9844-03	デジタル台はかりBW-1N-150	83,600	92,300
473	4-560-01	台はかり PLS30K1	44,000	46,300
473	4-560-02	台はかり PLS60K1	44,000	46,300
473	4-560-03	台はかり PLS150K5	44,000	46,300
473	4-560-11	台はかり プリンター	21,500	22,600
473	4-560-12	台はかり プリンター用感熱紙 16巻	2,700	2,800
473	61-9628-41	DP-6800K-30 デジタル台秤	85,000	95,000
473	61-9628-42	DP-6800K-60 デジタル台秤	85,000	95,000
473	61-9628-43	DP-6800K-120 デジタル台秤	85,000	95,000
475	4-2557-01	EP35K10 エコミー台はかり	21,000	22,000
475	4-2557-02	EP75K10 エコミー台はかり	21,000	22,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
475	4-2557-03	EP200K200 エコミー台はかり	21,000	22,000
475	2-9843-01	ポータブル台はかりPB-30	63,800	70,500
475	2-9843-02	ポータブル台はかりPB-60	63,800	70,500
475	2-9843-03	ポータブル台はかりPB-150	63,800	70,500
475	1-3339-01	エコミー台はかりSD35JP	28,900	30,000
475	1-3339-02	エコミー台はかりSD75JP	28,900	30,000
475	1-3339-03	エコミー台はかりSD200JP	28,900	30,000
475	1-3339-04	エコミー台はかりSD75LJP	43,300	44,900
475	1-3339-05	エコミー台はかりSD200LJP	43,300	44,900
475	1-3339-01-20	エコミー台はかりSD35JP校正書付	50,900	52,000
475	1-3339-02-20	エコミー台はかりSD75JP校正書付	50,900	52,000
475	1-3339-03-20	エコミー台はかりSD200JP校正書付	63,900	65,000
475	1-3339-04-20	エコミー台はかりSD75LJP校正書付	65,300	66,900
475	1-3339-05-20	エコミー台はかりSD200LJP校正書付	78,300	79,900
476	4-541-01	カウンティングスケール CS3K01	35,000	36,800
476	4-541-02	カウンティングスケール CS6K01	35,000	36,800
476	4-541-03	カウンティングスケール CS15K05	35,000	36,800
476	4-541-04	カウンティングスケール CS30K1	35,000	36,800
476	2-9845-01	防塵防水デジタル台秤FW500C-6	63,500	70,000
476	2-9845-02	防塵防水デジタル台秤FW500C-15	63,500	70,000
476	2-9845-03	防塵防水デジタル台秤FW500C-30	63,500	70,000
476	2-9845-01-20	デジタル台秤FW500C-6校正証明書付	78,500	85,000
476	2-9845-02-20	デジタル台秤FW500C-15校正書付	78,500	85,000
477	1-6192-01	ばね式手秤 検定なし ST-01	2,300	2,530
477	1-6192-02	ばね式手秤 検定なし ST-02	2,300	2,530
477	1-6192-03	ばね式手秤 検定なし ST-05	2,300	2,530
477	1-6192-04	ばね式手秤 検定なし ST-1	2,200	2,420
477	1-6192-05	ばね式手秤 検定なし ST-5	2,200	2,420
477	1-6192-06	ばね式手秤 検定なし ST-10	2,400	2,640
477	1-6192-07	ばね式手秤 検定なし ST-50	10,600	11,660
477	1-6192-08	ばね式手秤 検定なし ST-100	39,000	42,900
480	4-2675-01	WB7 エコミーバランストレイ	4,000	4,300
480	4-2675-02	WB100 エコミーバランストレイ	6,600	7,000
480	4-2675-03	WB250 エコミーバランストレイ	14,000	15,000
480	4-2776-01	93104 帯電防止ディッシュ	4,200	4,400
480	4-2776-02	93102 帯電防止ディッシュ	7,200	7,600
480	4-2776-03	93100 帯電防止ディッシュ	18,000	19,000
480	1-4635-11	バランスディッシュ BD-1 千入	5,500	6,000
480	1-4635-12	バランスディッシュ BD-2 千入	8,200	9,000
480	1-4635-23	BD-3 バランスディッシュ	8,150	8,900
480	1-4636-11	バランスディッシュ非帯電BDA-1 千入	6,100	6,700
480	1-4636-12	バランスディッシュ非帯電BDA-2 千入	9,400	10,300
480	1-4636-23	BDA-3 バランスディッシュ非帯電	10,000	10,200
480	3-1569-01	導電性バランスディッシュ黒BDC1 千枚	9,400	10,300
480	3-1569-02	導電性バランスディッシュ黒BDC2 千枚	18,200	20,000
480	3-1569-03	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-3	26,800	29,000
480	4-2775-01	93105 帯電防止ディッシュ	4,200	4,800
480	4-2775-02	93103 帯電防止ディッシュ	7,200	7,600
480	4-2775-03	93101 帯電防止ディッシュ	18,000	19,000
481	1-3145-01	ディスポトレー DT-1 500入	4,400	4,600
481	1-3145-02	ディスポトレー DT-2 500入	7,700	7,900
481	1-3145-03	ディスポトレー DT-3 200入	6,700	6,900
481	1-3145-04	ディスポトレー DT-4 100入	5,800	6,000
481	1-3145-05	ディスポトレー DT-5 100入	8,350	8,650
481	2-9633-01	バランストレイDY-1(ナチュラル)千枚	7,400	8,100
481	2-9633-02	バランストレイDY-2(ナチュラル)千枚	9,800	10,600
481	2-9633-03	バランストレイDY-3(ナチュラル)千枚	15,700	17,100
481	2-9634-01	バランストレイDYS-1(非帯電)千枚	7,800	8,500
481	2-9634-02	バランストレイDYS-2(非帯電)千枚	8,900	11,100
481	2-9634-03	バランストレイDYS-3(非帯電)千枚	16,700	17,900
482	3-8992-01	非帯電六角形PS計量皿 S 500枚	3,800	4,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
482	3-8992-02	非常電六角形PS計量皿 M 500枚	4,000	4,600
482	3-8992-03	非常電六角形PS計量皿 L 500枚	6,500	7,400
482	3-8992-04	六角形PS計量皿 XL 500枚	13,000	14,800
482	1-5841-01	六角バランストレイ 10ml 千枚入	8,550	9,350
482	1-5841-02	六角バランストレイ 50ml 千枚入	11,500	12,600
482	1-5841-03	六角バランストレイ 150ml 千枚入	14,000	16,200
482	1-5841-04	六角バランストレイ 300ml 五百枚入	11,000	12,000
482	1-5842-01	六角バランストレイ10ml 制電 千枚	10,200	10,500
482	1-5842-02	六角バランストレイ50ml 制電 千枚	14,500	15,900
482	1-5842-03	六角バランストレイ150ml制電 千枚	15,200	16,500
482	1-5842-04	六角バランストレイ300mL制電 五百枚	12,500	13,700
482	4-1867-01	B6602-W 500枚入バランスカップ	7,800	8,800
482	4-1850-01	120656 100枚入バランストレイ白	3,500	4,000
482	4-1850-02	120657 100枚入バランストレイ白	3,200	3,600
482	4-1850-04	120680 バランストレイ黒	4,600	4,900
483	3-6026-01	ウェニングボートHS1420A 500枚	2,500	2,800
483	3-6027-01	ウェニングボートHS1420AA 500枚	2,800	3,200
483	3-6026-02	ウェニングボートHS1420B 500枚	3,950	4,500
483	3-6027-02	ウェニングボートHS1420BB 500枚	4,400	5,000
483	3-6026-03	ウェニングボートHS1420C 500枚	9,960	11,300
483	3-6027-03	ウェニングボートHS1420CC 500枚	10,050	11,400
483	3-6026-04	ウェニングボートHS1421A 500枚	2,200	2,500
483	3-6027-04	ウェニングボートHS120222 500枚	2,800	3,200
483	3-6026-05	ウェニングボートHS1421B 500枚	3,950	4,500
483	3-6027-05	ウェニングボートHS120223 500枚	4,400	5,000
483	3-6027-06	ウェニングボートHS120224 500枚	9,800	11,100
483	3-6026-07	ウェニングボートHS1423A 500枚	2,500	2,800
483	3-6027-07	ウェニングボートHS1423AA 500枚	4,500	5,100
483	3-6026-08	ウェニングボートHS1423B 500枚	3,900	4,400
483	3-6027-09	ウェニングボートHS1423CC 500枚	25,000	28,400
483	3-8512-01	アルミコンテナ28丸 9106240百個	3,300	3,700
483	3-8512-02	アルミコンテナ丸型 9106241 百個	4,500	5,500
483	3-8512-03	アルミコンテナ丸型 9106242 百個	4,300	5,200
483	3-8512-04	アルミコンテナ丸型125 9106261	5,800	7,000
483	3-8512-05	アルミコンテナ丸型280 9106263	4,100	4,600
483	3-8506-01	アルミコンテナ角型 6226802 百個	7,000	7,700
483	3-8506-02	アルミコンテナ角型9106266 60個	7,000	8,700
483	1-3183-11	アルミトレイ 角型 S-1 100入	8,280	8,700
483	1-3183-12	アルミトレイ 角型 S-2 100入	7,820	8,200
483	1-3183-14	アルミトレイ 角型 S-4 100入	12,100	12,700
483	1-3183-05	アルミトレイ角型 S-5 100入	11,600	12,200
483	1-3182-11	アルミトレイ 丸型 R-120 100入	10,500	11,100
483	1-3182-12	アルミトレイ 丸型 R-140 100入	10,600	11,200
483	1-3184-12	アルミコンテナ C-2 100入	12,500	13,200
486	3-1587-01	分銅 F-1級500g	19,500	20,900
486	3-1587-02	分銅 F-1級200g	13,800	14,800
486	3-1587-03	分銅 F-1級100g	9,100	9,800
486	3-1587-04	分銅 F-1級50g	6,800	7,300
486	3-1587-05	分銅 F-1級20g	6,400	6,900
486	3-1587-06	分銅 F-1級10g	6,100	6,500
486	3-1587-07	分銅 F-1級5g	6,100	6,500
486	3-1587-08	分銅 F-1級2g	6,100	6,500
486	3-1587-09	分銅 F-1級1g	6,100	6,500
486	3-1587-10	分銅 F-1級500mg	3,660	3,900
486	3-1587-11	分銅 F-1級200mg	3,660	3,900
486	3-1587-12	分銅 F-1級100mg	3,660	3,900
486	3-1587-13	分銅 F-1級50mg	3,660	3,900
486	3-1587-14	分銅 F-1級20mg	3,660	3,900
486	3-1587-15	分銅 F-1級10mg	3,660	3,900
486	3-1587-16	分銅 F-1級5mg	3,660	3,900
486	3-1587-17	分銅 F-1級2mg	3,660	3,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
486	3-1587-18	分銅 F-1級1mg	3,660	3,900
486	3-1586-01	分銅 E-2級500g	33,600	36,000
486	3-1586-02	分銅 E-2級200g	23,200	24,900
486	3-1586-03	分銅 E-2級100g	19,200	20,600
486	3-1586-04	分銅 E-2級50g	12,800	13,700
486	3-1586-05	分銅 E-2級20g	9,700	10,400
486	3-1586-06	分銅 E-2級10g	9,100	9,800
486	3-1586-07	分銅 E-2級5g	9,100	9,800
486	3-1586-08	分銅 E-2級2g	9,100	9,800
486	3-1586-09	分銅 E-2級1g	9,100	9,800
486	3-1586-10	分銅 E-2級500mg	5,150	5,500
486	3-1586-11	分銅 E-2級200mg	5,150	5,500
486	3-1586-12	分銅 E-2級100mg	5,150	5,500
486	3-1586-13	分銅 E-2級50mg	5,150	5,500
486	3-1586-14	分銅 E-2級20mg	5,150	5,500
486	3-1586-15	分銅 E-2級10mg	5,150	5,500
486	3-1586-16	分銅 E-2級5mg	5,150	5,500
486	3-1586-18	分銅 E-2級1mg	5,150	5,500
487	3-9953-01	円筒分銅 SWM2000	12,000	12,900
487	3-9953-02	円筒分銅 SWM1000	8,800	9,400
487	3-9953-03	円筒分銅 SWM500	5,000	5,400
487	3-9953-04	円筒分銅 SWM200	4,200	4,500
487	3-9953-05	円筒分銅 SWM100	3,300	3,500
487	3-9953-06	円筒分銅 SWM50	2,500	2,700
487	3-9953-07	円筒分銅 SWM20	2,500	2,700
487	3-9953-08	円筒分銅 SWM10	2,500	2,700
487	3-9953-09	円筒分銅 SWM5	2,500	2,700
487	3-9953-10	円筒分銅 SWM2	2,500	2,700
487	3-9953-11	円筒分銅 SWM1	2,500	2,700
487	3-9951-01	分銅セット WS1M1K	39,800	42,700
487	3-9951-02	分銅セット WS1M500	29,800	32,000
487	3-9951-03	分銅セット WS1M200	25,000	26,800
487	3-9951-04	分銅セット WS1M100	19,800	21,200
488	3-9952-01	円盤分銅 CWM2000	12,000	12,900
488	3-9952-02	円盤分銅 CWM1000	8,200	8,800
488	3-9952-03	円盤分銅 CWM500	4,200	4,500
488	3-9952-04	円盤分銅 CWM200	3,900	4,200
488	3-9952-05	円盤分銅 CWM100	3,300	3,500
488	3-9952-06	円盤分銅 CWM50	2,400	2,600
488	3-9952-07	円盤分銅 CWM20	2,400	2,600
488	3-9952-08	円盤分銅 CWM10	2,400	2,600
489	3-9950-01	枕型分銅 PWM20	13,500	14,500
489	3-9950-02	枕型分銅 PWM10	9,800	10,500
489	3-9950-03	枕型分銅 PWM5	8,100	8,600
495	1-8805-01	赤外線放射温度計 SK-8900	13,800	14,500
495	1-8805-02	赤外線放射温度計 SK-8940	16,800	17,600
496	1-7892-01	赤外放射温度計 testo830-T1	15,000	16,000
496	1-7892-02	赤外放射温度計 testo830-T2	18,000	19,000
498	2-9959-01	赤外放射温度計testo835-T1	49,000	50,000
498	2-9959-02	赤外放射温度計testo835-T2	79,000	81,000
498	2-9959-01-20	放射温度計835-T1校正証明書付	64,000	65,000
498	2-9959-02-20	放射温度計835-T2校正証明書付	94,000	96,000
501	4-2497-01	TIM038V サーモグラフィ	95,400	98,700
508	6-9653-31	デジタル温度計SK-1260センサ付	31,700	32,200
508	6-9653-41	デジタル温度計センサSK-S101K	11,700	12,300
508	1-9930-25	熱電対DK-K-BL-5M-1260用	4,800	4,950
508	1-9930-26	熱電対DJ-K-BL-5M-1260用	6,900	7,200
508	6-9653-31-20	デジタル温度計SK-1260校正証明書付	41,700	42,200
509	1-978-01-20	デジタル温度計K320セット校正証明書付	135,000	168,000
509	2-6304-01	T字型中心温度計 105	13,800	15,000
509	2-6304-11	T字型中心温度計 中心用温度センサ	3,500	4,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
509	2-6304-12	T字型中心温度計 冷凍食品用温度センサ	10,000	13,000
509	2-6304-13	T字型中心温度計 中心用温度センサロング	4,700	5,000
509	2-6304-15	T字型中心温度計 105 セット	31,000	32,000
509	2-6304-01-20	T字型中心温度計 105 校正証明書付	23,800	25,000
514	1-590-02	デジタル温度計TA-41011表面センサー	17,800	18,000
514	1-590-03	デジタル温度計TA410-2内部センサー	5,600	5,800
514	1-590-04	デジタル温度計TA4103空気用センサー	6,700	6,900
514	5-3061-03	デジタル温度計TA4104延長用補償導線	4,000	4,200
515	61-0104-17	testo735-2温度計	68,000	74,000
515	61-0104-18	testo735用Pt100温度プローブ	60,500	66,000
515	61-0104-17-20	温度計 735-2 校正証明書付	78,000	84,000
516	3-5914-01	デジタル温度計SK810PT801200	35,000	36,800
516	3-5914-11	S810PT10 汎用センサー	13,400	14,200
516	3-5914-12	S810PT30低温センサグリッタイプ	44,500	46,700
516	3-5914-13	S810PT50低温センサスリーブタイプ	44,500	46,700
516	3-5914-14	S810PT32中温センサグリッタイプ	37,300	39,200
516	3-5914-15	S810PT52中温センサスリーブタイプ	37,300	39,200
516	3-5914-16	S810PT34高温センサグリッタイプ	37,300	39,200
516	3-5914-17	S810PT54高温センサスリーブタイプ	37,300	39,200
516	3-5914-21	精密型デジタル温度計 収納ケース	21,000	22,100
516	3-5914-22	精密型デジタル温度計 設置用クリップ	2,000	2,100
516	1-1877-11	温度表示器SK-EM-01	22,000	26,300
516	1-1877-21	センサーDJ-K-BL-5m-先端パイプ	8,500	8,800
516	1-1877-22	温度センサーSR-56A-015	8,600	9,000
517	1-5200-21	センサー保護チューブFEP4X5	1,500	1,600
519	1-5200-21	センサー保護チューブFEP4X5	1,500	1,600
519	1-5196-22	センサー保護チューブFEP32X42	1,500	1,600
519	3-6774-01	電源変換タップ	4,000	4,300
520	3-6768-01	デジタル温度調節器 TXN800W	45,000	48,000
520	3-6849-01	LED警告灯VLO4M100NPR/AY	7,800	8,800
520	3-6774-01	電源変換タップ	4,000	4,300
520	3-6751-01	K熱電対変換ケーブル	3,000	3,200
520	3-6768-01-20	デジタル温度調節器TXN800W校正書付	65,000	68,000
521	1-5481-31	デジタルマルチ温調器 TXN-700B	49,000	53,000
521	1-5481-32	デジタルマルチ温調器 TXN-400E	40,000	43,000
521	1-5481-31-20	デジタル温調器TXN-700B校正書付	69,000	73,000
521	1-5481-32-20	デジタル温調器TXN-400E校正書付	60,000	63,000
521	1-5482-01	専用センサー IM4-30P JPT	7,600	8,200
521	1-5482-02	専用センサー IM4-30K K熱電対	6,700	7,200
521	1-5482-03	専用センサー ITE-P JPT	16,500	17,800
521	1-5482-04	専用センサー ITE-K K熱電対	14,000	15,000
521	1-5482-05	専用センサー ITH-05K K熱電対	17,800	19,200
521	1-5482-06	専用センサー IA3-K K熱電対	14,700	16,000
521	1-5482-07	専用センサー IM3-250P JPT	6,100	6,600
521	1-5482-08	専用センサー IMT-3K K熱電対	5,900	6,300
521	1-5482-09	専用センサー IM7-K K熱電対	5,300	5,700
521	1-5482-11	センサー延長コードK-EXT K熱電対用	4,500	4,800
521	1-5482-13	コネクタ-HR10A-7P-4P-(S)	1,300	1,400
521	1-5482-14	センサー用コネクタ D-1-(S)	900	1,000
523	1-4114-09	卓上型高精度温度調節器 保護チューブA	1,500	1,600
523	1-7582-01	大容量温度調節器 TXN-25A	66,000	72,000
523	1-7582-01-20	デジタル温度調節器TXN-25A校正書付	86,000	92,000
523	4-1728-01	TXN-30A 三相200V用温度調節器	120,000	128,000
524	1-2995-21	温度過昇防止装置警報発生装置AL-3A	30,000	32,000
524	1-2995-11	温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ	6,800	7,300
525	3-6824-01	温度過昇防止器 TXN800WAL	36,000	38,500
525	3-6849-01	LED警告灯VLO4M100NPR/AY	7,800	8,800
525	3-6774-01	電源変換タップ	4,000	4,300
525	3-6751-01	K熱電対変換ケーブル	3,000	3,200
525	3-6824-01-20	デジタル温度調節器TXN800WAL校正	56,000	58,500
525	1-4112-01	温度過昇防止器 TXN-200AL	39,000	42,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
525	1-4112-01-20	デジタル温度調節器TXN-200AL校正	59,000	62,000
526	2-1985-01	過熱防止装置 TS101	74,000	78,000
526	2-1985-02	過熱防止装置 TS310	82,000	86,000
526	2-1985-01-20	過熱防止装置 TS101 校正証明書付	94,000	98,000
526	2-1985-02-20	過熱防止装置 TS310 校正証明書付	102,000	106,000
530	5-1082-01	熱電対 L-TN-4-K	6,800	7,350
530	5-1082-04	熱電対(テフロンモールド型)L-TN4T	6,800	7,350
530	5-1082-05	熱電対 L-TN-4-K-TCN-1M	11,000	11,800
530	5-1082-01-20	熱電対 L-TN-4-K 校正証明書付	16,800	17,350
530	5-1082-05-20	熱電対L-TN-4-K-TCN-1M校正	21,000	21,800
532	1-9930-01	被覆熱電対DK-K-BL-5m-Y端子	3,100	3,400
532	1-9930-03	被覆熱電対DK-K-BL-5m-コネクタ	4,800	4,950
532	1-9930-07	被覆熱電対 DK-K-BL-5m	2,400	2,550
532	1-9930-27	被覆熱電対DK-K-BL-100m	39,000	40,500
532	1-9930-02	被覆熱電対DJ-K-BL-5m-Y端子	5,200	5,650
532	1-9930-04	被覆熱電対DJ-K-BL-5m-コネクタ	6,900	7,200
532	1-9930-08	被覆熱電対 DJ-K-BL-5m	4,500	4,800
532	1-9930-28	被覆熱電対DJ-K-BL-100m	75,000	79,500
532	1-9930-09	被覆熱電対 DT-K-5m-Y端子	3,175	3,550
532	1-9930-13	被覆熱電対 DT-K-5m-コネクタ	4,875	5,200
532	1-9930-16	被覆熱電対 DT-K-5m	2,475	2,700
532	1-9930-10	被覆熱電対 DG-K-5m-Y端子	7,150	7,750
532	1-9930-14	被覆熱電対 DG-K-5m-コネクタ	8,850	9,400
532	1-9930-17	被覆熱電対 DG-K-5m	6,450	6,900
532	1-9930-12	被覆熱電対 DS-K-5m-Y端子	12,550	13,300
532	1-9930-15	被覆熱電対 DS-K-5m-コネクタ	14,250	14,850
532	1-9930-18	被覆熱電対 DS-K-5m	11,850	12,450
533	4-1722-01	K10X1000 ロングシースK熱電対	8,600	9,200
533	4-1722-02	K10X3000 ロングシースK熱電対	11,200	12,000
533	4-1722-03	K16X1000 ロングシースK熱電対	8,900	9,500
533	4-1722-04	K16X3000 ロングシースK熱電対	11,900	12,800
533	4-1722-05	K32X1000 ロングシースK熱電対	10,000	10,800
533	4-1722-06	K32X3000 ロングシースK熱電対	18,500	19,800
533	6-8331-01	フッ素樹脂成型センサー500. 300. 1	20,000	21,800
533	6-8331-02	フッ素樹脂成型センサー600. 301. 1	13,500	14,800
533	6-8331-03	フッ素樹脂成型センサー500. 100. 1	15,000	16,400
533	6-8331-04	フッ素樹脂成型センサー500. 200. 1	17,000	18,600
533	6-8331-05	フッ素樹脂成型センサー600. 101. 1	9,500	10,400
533	6-8331-06	フッ素樹脂成型センサー600. 201. 1	11,000	12,000
533	6-8331-01-20	成型センサー500. 300. 1校正付	30,000	31,800
533	6-8331-02-20	成型センサー600. 301. 1校正付	23,500	24,800
533	6-8331-03-20	成型センサー500. 100. 1校正付	25,000	26,400
533	6-8331-04-20	成型センサー500. 200. 1校正付	27,000	28,600
533	6-8331-05-20	成型センサー600. 101. 1校正付	19,500	20,400
533	6-8331-06-20	成型センサー600. 201. 1校正付	21,000	22,000
535	2-9250-01	極薄モールド表面センサーMF-SP-K	5,000	5,900
535	2-9250-02	極薄モールド表面センサーMF-SP-T	5,000	5,900
535	4-1720-01	MOT-T03205XQT熱電対センサー	4,800	5,200
535	4-1720-02	MOT-T03210XQT熱電対センサー	5,000	5,400
536	4-2083-01	SΦ1.0×3050 細型シースT熱電対	9,000	9,600
536	4-2083-02	SΦ1.0×5050 細型シースT熱電対	9,800	10,500
536	4-2083-03	SΦ1.6×3050 細型シースT熱電対	8,500	9,200
536	4-2083-04	SΦ1.6×5050 細型シースT熱電対	9,200	10,000
536	4-2083-05	SΦ3.2×3050 細型シースT熱電対	9,000	9,600
536	4-2083-06	SΦ3.2×5050 細型シースT熱電対	9,800	10,500
536	3-6751-01	K熱電対変換ケーブル	3,000	3,200
538	4-1733-01	12CH-KTB K熱電対変換中継BOX	36,000	39,000
538	4-1733-02	12CH-KTC K熱電対変換中継BOX	28,000	30,000
539	5-1080-01	測温抵抗体 TSA-1.6-150K-M	16,000	18,600
539	5-1080-02	測温抵抗体 TSA-1.6-200K-M	17,000	20,800
539	5-1080-03	測温抵抗体 TSR-3.2-150K-H	13,500	16,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
539	5-1080-04	測温抵抗体 TSR-3.2-350K-H	15,000	20,400
539	5-1080-05	測温抵抗体 TSA-1.6-150K-L	16,000	18,600
539	5-1080-06	測温抵抗体 TSA-1.6-200K-L	17,000	20,800
539	5-1080-07	測温抵抗体 TSR-3.2-150K-L	13,500	16,700
539	5-1081-01	測温抵抗体 L-TN-4-PT100	16,600	20,500
541	6-9248-11	モールド型表面センサー MF-O-K	2,500	3,500
541	6-9248-12	モールド型表面センサー MF-O-T	2,500	4,200
541	6-9248-13	表面センサー MF-O-K-TCN1M	7,000	8,000
541	6-9248-11-20	表面センサー MF-O-K 校正証明書付	12,500	13,500
541	6-9248-12-20	表面センサー MF-O-T 校正証明書付	12,500	14,200
541	6-9248-13-20	表面センサーMF-O-K-TCN-1M校正	17,000	18,000
543	4-1875-01	OMG-985H 温度計	1,400	1,500
543	4-1876-01	OMG-979H 温度計	1,780	1,900
543	1-8672-04	防滴温度計 O-207SV	1,680	1,900
543	1-8672-15	温度計O-276SV	1,480	1,690
544	1-8806-11	防滴型デジタル温度計 PC-9215 II	3,300	3,500
544	1-8806-11-20	防滴型デジタル温度計PC-9215 II校正	13,300	13,500
547	4-2246-01	S-W01A デジタル温度モジュール	1,200	1,400
547	4-2245-01	S-W11 デジタル温度モジュール	2,000	2,200
548	4-2244-01	S-W10 冷蔵庫用温度計	1,500	1,700
549	1-5021-11	冷蔵庫用温度計 PC-3300	3,200	3,400
549	1-5021-11-20	冷蔵庫用温度計PC-3300校正証明書付	13,200	13,400
549	2-4708-01	冷蔵庫用温度計 0571 1716-00	4,100	4,300
549	2-4708-02	冷蔵庫用温度計 0572 1717-00	4,600	4,800
549	2-4708-01-20	冷蔵庫用温度計05711716-00校正	14,100	14,300
549	2-4708-02-20	冷蔵庫用温度計05721717-00校正	14,600	14,800
551	1-9897-01	バイメタル表面温度計 TA409-120	7,380	8,500
551	1-9897-02	バイメタル表面温度計 TA409-250	7,380	8,500
551	1-600-01	バイメタル温度計 サーモベッター 200	11,500	14,000
551	1-600-02	バイメタル温度計 サーモベッター 400	11,500	14,000
551	1-2584-01	温度計VB-100P No.4300-08	21,000	22,500
551	1-2584-02	温度計VB-100P No.4300-01	21,000	22,500
551	1-2584-03	温度計VB-100P No.4300-12	22,200	23,500
551	2-1336-01	隔測式温度計LB-100S -50~50	46,400	48,700
551	2-1336-02	隔測式温度計LB-100S 0~50	38,900	40,800
551	2-1336-03	隔測式温度計LB-100S 0~100	36,800	38,600
551	2-1336-04	隔測式温度計LB-100S 0~150	37,800	39,700
551	2-1336-05	隔測式温度計LB-100S 0~200	38,900	40,800
552	1-610-01	赤液棒状温度計 -100~+50°C	4,000	4,370
552	1-610-02	赤液棒状温度計 -80~+50°C	2,660	3,000
552	1-610-03	赤液棒状温度計 -70~+50°C	1,830	2,100
552	1-610-05	赤液棒状温度計 -50~+50°C	1,230	1,300
552	1-610-06	赤液棒状温度計 -40~+50°C	840	910
552	1-610-07	赤液棒状温度計 -30~+105°C	650	690
552	1-610-08	赤液棒状温度計 -30~+50°C	570	600
552	1-610-09	赤液棒状温度計 -20~+100°C	330	340
552	1-610-10	赤液棒状温度計 -20~+105°C	490	520
552	1-610-11	赤液棒状温度計 -20~+50°C	480	510
552	1-610-12	赤液棒状温度計 -5~+105°C	430	450
552	1-610-13	赤液棒状温度計 0~+50°C	430	450
552	1-610-14	赤液棒状温度計 0~+100°C	280	300
552	1-610-15	赤液棒状温度計 0~+150°C	740	780
552	1-610-16	赤液棒状温度計 0~+200°C	750	790
552	1-1909-02	棒状温度計(楽読タイプ) 30505	3,600	4,000
552	1-1909-03	棒状温度計(楽読タイプ) 30525	4,900	5,400
553	1-606-01	金属ケース入り棒状温度計-20~50° C	2,300	2,420
554	4-2791-02	1-NM-11-VC 二重管標準温度計	37,000	27,000
554	4-2791-03	1-NM-12-VC 二重管標準温度計	47,000	31,000
554	4-2791-04	1-NM-13-VC 二重管標準温度計	49,000	37,000
554	4-2792-02	1-NM-11-ACS 二重管標準温度計	49,000	39,000
554	4-2792-03	1-NM-12-ACS 二重管標準温度計	59,000	43,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
554	4-2792-04	1-NM-13-ACS 二重管標準温度計	60,000	47,000
554	4-2793-02	1NM-11-JCSS 二重管標準温度計	58,000	45,000
554	4-2793-03	1NM-12-JCSS 二重管標準温度計	70,000	47,000
554	4-2793-04	1NM-13-JCSS 二重管標準温度計	73,000	55,000
555	6-7702-01-23	標準温度計(棒状)No0成績・特急校正付	59,000	57,000
555	6-7702-02-23	標準温度計(棒状)No1成績・特急校正付	27,000	25,000
555	6-7702-03-23	標準温度計(棒状)No2成績・特急校正付	29,000	27,000
555	6-7702-04-23	標準温度計(棒状)No3成績・特急校正付	32,000	30,000
555	6-7702-05-23	標準温度計(棒状)No4成績・特急校正付	36,000	34,000
555	6-7702-06-23	標準温度計(棒状)No5成績・特急校正付	42,000	40,000
555	6-7702-07-23	標準温度計(棒状)No6成績・特急校正付	50,000	48,000
555	6-7703-01-23	標準温度計二重管No0 成績・特急校正付	73,000	71,000
555	6-7703-02-23	標準温度計二重管No1 成績・特急校正付	43,000	41,000
555	6-7703-03-23	標準温度計二重管No2 成績・特急校正付	47,000	45,000
555	6-7703-04-23	標準温度計二重管No3 成績・特急校正付	51,000	49,000
555	6-7703-05-23	標準温度計二重管No4 成績・特急校正付	58,000	56,000
555	6-7703-06-23	標準温度計二重管No5 成績・特急校正付	71,000	69,000
555	6-7703-07-23	標準温度計二重管No6 成績・特急校正付	81,000	79,000
558	4-2248-01	B61400-7300 温度計ホルダー	6,800	7,500
559	1-1873-01	ペンタイプ温湿度計 PC-5110	11,000	11,600
559	1-1873-02	ペンタイプ温湿度計 PC-5120	12,000	12,600
559	1-1873-01-20	ペンタイプ温湿度計PC-5110校正書付	21,000	21,600
559	1-1873-02-20	ペンタイプ温湿度計PC-5120校正書付	22,000	22,600
561	1-8804-01	デジタル温湿度計 SK-120TRH	26,800	28,100
561	1-8804-01-20	デジタル温湿度計SK-120TRH校正付	36,800	38,100
563	2-897-01	アラーム時計付大画面温湿度計BT-3	2,300	2,500
563	1-8672-03	デジタル温湿度計 O-206BL	1,980	2,170
564	1-1752-01	温湿度計A-230-W	1,700	1,930
564	1-1752-02	温湿度計A-230-P	1,700	1,930
564	1-1752-03	温湿度計A-230-B	1,700	1,930
564	8-9547-01	ソーラー温湿度計 PC-5200TRH	4,500	4,700
564	8-9547-01-20	温湿度計 PC-5200TRH校正付	14,500	14,700
564	2-6297-01	デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ	4,500	4,700
564	2-6297-01-20	デジタル温湿度計PC-7700Ⅱ校正書付	14,500	14,700
566	2-3507-01	デジタル温湿度計 PC-5400TRH	7,000	7,400
566	2-3507-01-20	デジタル温湿度計PC-5400TRH校正	17,000	17,400
566	4-2243-01	S-WS05A デジタル温湿度モジュール	1,400	1,600
567	1-624-01	温湿度計 200mm	3,500	3,700
567	1-624-02	温湿度計 300mm	5,800	6,100
567	1-622-11	パルマⅡ型湿度計 温度計付	7,500	10,000
567	1-626-01	ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm	14,000	16,000
568	1-623-01	精密温湿度計 7542	15,000	17,000
568	1-741-01	乾湿計 並板	1,850	1,940
569	2-9893-01	真空テンププレート430V040 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-02	真空テンププレート430V048 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-03	真空テンププレート430V065 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-04	真空テンププレート430V083 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-05	真空テンププレート430V099 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-06	真空テンププレート430V115 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-07	真空テンププレート430V132 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-08	真空テンププレート430V148 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-09	真空テンププレート430V165 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-10	真空テンププレート430V182 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-11	真空テンププレート430V198 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-12	真空テンププレート430V215 10枚	4,000	4,600
569	2-9893-13	真空テンププレート430V240 10枚	4,000	4,600
570	2-9906-01	真空テンププレート450043 10枚	5,000	5,500
570	2-9906-02	真空テンププレート450065 10枚	5,000	5,500
570	2-9906-03	真空テンププレート450087 10枚	5,000	5,500
570	2-9906-04	真空用テンプ・プレート450-110	5,000	5,500
570	2-9906-05	真空テンププレート450132 10枚	5,000	5,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
570	2-9906-06	真空テンプレート450154 10枚	5,000	5,500
570	2-9906-07	真空テンプレート450176 10枚	5,000	5,500
570	2-9906-08	真空テンプレート450198 10枚	5,000	5,500
570	2-9906-09	真空テンプレート450223 10枚	5,000	5,500
570	2-9907-01	真空用テンプレート101-6V-043	6,000	6,600
570	2-9907-02	真空用テンプレート101-6V-076	6,000	6,600
570	2-9907-03	真空用テンプレート101-6V-110	6,000	6,600
570	2-9907-04	真空用テンプレート101-6V-143	6,000	6,600
570	2-9907-05	真空用テンプレート101-6V-176	6,000	6,600
570	2-9907-06	真空用テンプレート101-6V-215	6,000	6,600
570	61-3815-52	101-8V-043真空用テンプレート	8,000	8,800
570	61-3815-53	101-8V-087真空用テンプレート	8,000	8,800
570	61-3815-54	101-8V-132真空用テンプレート	8,000	8,800
570	61-3815-55	101-8V-176真空用テンプレート	8,000	8,800
580	1-620-01	湿度インジケータカードコバルトフリー	8,900	9,500
580	1-620-02	湿度インジケータカードAS 150枚	7,900	8,500
581	1-4000-11	インジケータAEC826004NECDF	13,000	14,600
581	1-4000-02	湿度インジケータカード MX56789	30,000	33,600
584	6-9183-31-22	点検検査書付 温度記録計TR-71wb	29,800	34,800
584	6-8030-31-22	点検検査書付 温湿度記録計TR-72wb	35,800	39,800
586	1-5020-31-22	検査書付 温度記録計TR-51i	17,800	22,800
586	1-5020-33-22	検査書付 温度記録計TR-52i	19,800	24,800
588	1-3521-11-22	検査書付 データロガー RTR502B	21,800	26,800
588	1-3522-11-22	検査書付 データロガー RTR503B	30,800	34,800
590	2-3188-01	温湿度データロガー RHT10	18,800	20,000
590	2-3188-01-20	温湿度データロガー RHT10校正付	28,800	30,000
593	1-1727-21	データロガー HT300	74,000	78,700
593	1-1727-11	防水データロガー ソフトウェア A016	18,000	19,100
593	1-1727-12	リチウム電池 TLH-5955	5,500	6,700
594	4-1879-01	JR-2000 ポータブル温度ロガー	42,000	44,600
595	3-5373-01	ワンタイムロガー1個入	2,200	2,300
595	3-5373-11	ワンタイムロガー10個入	20,000	21,000
595	4-1880-01	01-0182 ボタン型温度ロガー	32,000	34,000
595	4-1880-11	01-0180 ボタン型温度ロガー	15,000	15,900
595	4-1880-01-20	ボタン型温度ロガー01-0182 校正付	42,000	44,000
595	4-1880-11-20	ボタン型温度ロガー01-0180 校正付	25,000	25,900
595	3-4749-01	使い切り温度ロガー CTL-01PDF	3,800	4,180
600	1-5840-31	データミニ 温湿度ロガー LR5001	26,000	33,100
600	1-5840-32	データミニ 温度ロガー LR5011	15,000	19,100
600	1-5840-33	データミニ 温度ロガー LR5021	29,000	37,000
600	1-5840-46	データミニ データコレクタ LR5092	39,000	45,500
600	1-5840-47	データミニ 通信アダプタ LR5091	4,000	4,700
600	1-5840-31-20	データミニ温湿度ロガーLR5001校正付	36,000	43,100
600	1-5840-32-20	データミニ温度ロガー LR5011校正付	25,000	29,100
601	1-3234-01	温度データログ0572. 1753	29,000	30,000
601	1-3234-02	内蔵温湿度データログ0572. 1754	40,000	42,000
601	1-3234-03	温度データログ0572. 1764	56,000	58,000
601	1-3234-04	温度データログ0572. 1763	57,000	59,000
601	1-3234-05	温湿度データログ0572. 1765	66,000	69,000
601	1-3234-06	温湿度データログ0572. 1766	72,000	82,000
601	1-3234-07	温湿度・気圧データログ0572. 1767	82,000	86,000
601	1-3234-13	K熱電対温度プローブ 0602. 0645	4,100	5,000
601	3-3423-01	フリーザ用データロガー KT115LFP	14,800	15,800
602	3-3422-01	超低温用データロガーKT-155F/EX	19,800	20,800
602	2-2665-01	温度データロガーKT-155F	9,800	10,800
602	2-2665-02	温湿度データロガーKT-255F	10,800	13,800
602	2-2665-03	温度データロガーKT-155FP	11,800	12,800
602	2-2665-05	NFCウォッチロガーKT-175F	7,800	8,800
602	2-2665-06	NFCウォッチロガーKT-275F	9,800	12,800
603	2-2658-13	データロガー KT-155U	12,800	13,800
603	2-2658-04	データロガーKT-255U(温度・湿度)	13,800	16,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
603	4-594-01	温湿度アラームロガー AS-135XFA	15,800	20,800
603	4-594-02	温湿度アラームロガー AS-235XFA	18,800	23,800
603	2-2912-11	衝撃データロガー KT-195F/GX	29,800	34,800
603	2-2912-12	衝撃データロガー KT-295F/GX	30,800	35,800
604	2-3321-13	ウォッチロガー KT-195U/GX	32,800	37,800
604	2-3321-14	ウォッチロガー KT-295U/GX	33,800	38,800
604	1-1450-17	専用ACアダプター MTVSM-932	3,000	4,000
606	3-5298-01	個別温度管理ロガーKT-165F/W	6,800	7,800
606	3-5298-02	個別温度管理ロガーKT-165F/R	6,800	7,800
606	3-5298-03	個別温度管理ロガーKT-165F/Y	6,800	7,800
606	3-5298-04	個別温度管理ロガーKT-165F/B	6,800	7,800
606	3-5298-05	個別温度管理ロガーKT-165F/G	6,800	7,800
606	3-5298-11	個別温度管理ロガーKT-165F-Set	34,000	39,100
606	3-5298-09	個別温湿度管理ロガー KT-265F/B	9,800	12,800
606	3-5298-10	個別温湿度管理ロガー KT-265F/G	9,800	12,800
606	3-5298-12	温湿度管理ロガー KT-265F-Set	44,000	59,000
606	3-5298-01-20	温度管理ロガーKT-165F/W校正付	16,800	17,800
606	3-5298-02-20	温度管理ロガーKT-165F/R校正付	16,800	17,800
606	3-5298-03-20	温度管理ロガーKT-165F/Y校正付	16,800	17,800
606	3-5298-04-20	温度管理ロガーKT-165F/B校正付	16,800	17,800
606	3-5298-05-20	温度管理ロガーKT-165F/G校正付	16,800	17,800
606	3-5298-09-20	温湿度管理ロガーKT-265F/B校正付	19,800	22,800
606	3-5298-10-20	温湿度管理ロガーKT-265F/G校正付	19,800	22,800
607	3-4990-02	データロガー KT-115LFP/A	16,800	17,800
607	3-6068-21	ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200A	14,800	17,000
607	3-6068-22	ワイヤレス温湿度ロガーTRW-200WR	19,800	22,700
608	1-615-03	小型自記温湿度計 7008	47,000	55,500
608	1-615-13	記録紙 7008-62 55枚入	2,900	3,000
608	1-619-01	カートリッジペン(紫)	2,000	2,100
608	1-619-02	カートリッジペン(赤)	2,000	2,100
608	1-619-51	カートリッジペン紫・12本入	19,800	20,800
608	1-619-52	カートリッジペン赤・12本入	19,800	20,800
609	1-1014-01	温湿度記録計7210-00(クォーツ式)	65,500	75,000
609	1-1014-02	温湿度記録計7215-00(手巻式)	169,000	180,000
609	1-1014-12	記録紙1日巻 7210-60 400枚	17,500	18,400
609	1-1014-11	記録紙 7日巻 7210-62 55枚	3,300	3,500
610	1-1456-11	レコーダー用温度センサーMT-025K	30,000	33,000
610	1-1456-12	レコーダー用温度センサーMT-015K	70,000	75,000
610	4-2450-01	TRM-00J-Z ペーパーレスレコーダ	98,000	112,700
610	1-5726-11	温度センサー MT-3K	6,000	6,500
610	1-5726-12	温度センサー MT-3PT	6,000	6,500
610	1-5726-13	温度センサー MT-05K	17,600	19,000
615	4-361-01	平面型pH計 FPH70	19,800	21,000
615	4-361-11	平面型pH計交換用センサー RFS71	9,000	9,700
615	4-361-01-20	平面型pH計 FPH70 校正証明書付	39,800	31,000
615	4-360-01	突き刺し形pH計 SPH70	39,800	42,700
615	4-360-11	突き刺し形pH計交換用センサーRSS71	28,000	30,000
615	4-360-01-20	突き刺し形pH計SPH70 校正証明書付	59,800	52,700
615	4-356-01	ペン型pH/導電率計 MPC70	24,000	25,800
615	4-356-11	ペン型pH/導電率計交換用電極RMS71	10,000	10,800
615	4-356-01-20	ペン型pH/導電率計MPC70 校正書付	44,000	45,800
615	4-355-01	ペン型ORP計 ORP70	19,000	20,000
615	4-355-11	ペン型ORP計交換用センサー ROS71	7,500	8,000
615	4-359-01	ペン型導電率計 EC70	16,000	17,000
615	4-359-11	ペン型導電率計交換用センサー RES71	6,000	6,500
615	4-357-21	ペン型pH/ORP計GPH70	13,000	14,000
615	4-357-31	pH測定用交換センサーRGS71	6,000	6,500
616	1-054-01	pH計 AS800	65,000	69,800
616	1-054-11	pH計201T-M pH/ATCセンサー	10,600	11,300
616	1-054-15	pH電極 LPE333	16,500	17,700
616	1-054-16	pH電極 LGE213	22,000	23,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
616	1-054-17	pH電極 LSE223	23,000	24,600
616	1-054-12	交換用高精度pHセンサー 2503-C	12,300	13,000
616	1-054-18	pH電極 LSME242-6	21,500	23,000
616	1-054-19	pH電極 LME242-3	33,000	35,400
616	1-054-20	pH電極 LIE552	21,500	23,000
616	1-054-21	pH電極 LFE372	17,500	18,700
616	1-054-14	pH計交換用ORPセンサ3501Pt-C	13,800	14,800
616	1-054-13	交換用温度センサー MP500	8,700	9,300
616	1-054-01-20	pH計 AS800 校正証明書付	85,000	79,800
616	2-9880-01	pH・EC・DOメータHI2020-01	92,000	94,000
616	2-9880-02	pH・EC・DOメータHI2030-01	132,000	134,000
616	2-9880-03	pH・EC・DOメータHI2040-01	132,000	134,000
616	2-9880-11	pH複合電極 HI11310	28,000	29,000
616	2-9880-12	pH複合電極 HI11311	32,000	33,000
616	2-9880-13	pH複合電極 HI12300	21,000	22,000
616	2-9880-14	pH複合電極 HI12301	23,000	24,000
616	2-9880-15	pH複合電極 HI10530	35,000	36,000
616	2-9880-16	pH複合電極 HI10430	36,000	37,000
616	2-9880-17	EC電極 HI763100	67,000	68,000
616	2-9880-18	DO電極 HI764080	67,000	68,000
618	1-4720-11	防水型ハンディエコノミ-pH計 pH5+	54,300	62,000
618	1-4720-04	pH計pH6+ ECPH602PLUSK	56,500	65,000
618	1-6942-11	3in1電極 ECFC7352901B	16,800	19,000
618	1-4720-14	ORP電極ECFC7960101B	23,000	26,000
618	1-4720-15	ORP電極ECFC7960201B	26,600	30,000
618	1-5414-11	温度センサー PH5TEM01P	8,700	9,800
618	1-3700-01	pH電極 ECFG7370101B	34,000	38,000
618	1-3700-02	pH電極 ECFG7351101B	42,000	48,000
618	1-3700-03	pH電極 ECFG7451901B	31,000	35,000
618	1-3700-04	pH電極 ECFG6351101B	31,000	35,000
618	1-3700-05	pH電極 ECFC72522R01B	18,000	20,000
618	1-3700-06	pH電極 ECDA9350603B	31,000	35,000
618	1-3700-07	pH電極 EC620185	59,000	68,000
618	1-3700-08	pH電極 EC620133	47,000	53,000
618	1-4720-13	pH電極 ECFC7252101B	11,000	12,000
618	1-5787-12	pH電極 ECFC7252201B	16,000	18,000
618	2-8077-11	PCD650電極ECFC7252203B	18,000	20,000
618	1-6938-22	PH510, 1100電極EC620131	29,000	33,000
618	1-3702-01	電極保存液 ECRE005	4,000	4,500
618	1-3702-02	電極保存液 ECRE006	10,000	11,000
618	1-3701-02	電極内部液 ECRE001	12,000	14,000
618	1-3701-03	電極内部液 ECRE002	12,000	14,000
620	1-2815-01	防水ポータブルPHメーターAS700	33,000	35,000
620	1-2815-11	交換用電極201T-S	11,200	12,000
620	1-2815-12	交換用ORP電極301PT-1	14,700	15,800
620	4-1907-02	PH2000 ダブルpH電極	14,200	15,100
621	1-1734-11	pH標準液pH4. 01	1,000	1,300
621	1-1734-12	pH標準液pH6. 86	1,000	1,300
621	1-1734-13	pH標準液pH9. 18	1,000	1,300
621	2-966-11	pH比較電極内部液KCL3. 33	2,000	2,400
621	2-966-61	pH比較電極内部液KCL3. 33-3	5,000	7,200
622	2-6358-01	パーソナルpH計 PH71-11JAA	78,000	80,500
622	2-6358-02	パーソナルpH計 PH72-21JAA	85,000	87,700
622	2-6358-11	予備電極 PH72SN-11-AA	24,000	24,800
622	2-6358-12	予備電極 PH72SN-21-AA	24,000	24,800
622	2-6358-13	ORP電極 OR72SN-41-AA	26,000	26,900
622	2-6358-14	pH電極 PH72SN-32-AA	26,000	26,800
622	2-6358-15	pH電極 PH72SN-33-AA	26,000	26,800
623	2-5973-21	ハンディ型pH計SK-620PH II	25,000	26,500
623	2-5973-11	交換用センサー PHP-31	11,000	11,600
623	2-3500-12	補充型センサー 640S-1	25,800	27,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
623	2-3500-13	投げ込み型センサー 640S-2	33,300	35,000
623	61-0066-30	高アルカリ用センサ 640S-3	31,000	32,600
623	61-0066-31	平面用センサ 640S-4	27,000	28,400
623	61-0066-32	試験管用センサ 640S-5	35,000	36,800
623	61-0066-33	微量用センサ 640S-6	53,000	55,700
623	61-0066-34	PH計用温度センサ 640S-T	6,000	6,300
623	2-5973-21-20	ハンディ型pH計SK-620PHⅡ校正付	45,000	36,500
624	1-3538-21	pH計 HI 9811-5N	39,000	40,000
624	1-3538-22	pH計 HI 9812-5N	39,000	40,000
624	1-3538-23	pH計 HI 9813-5N	39,000	40,000
624	1-3538-31	交換電極 HI 1285-5	22,000	23,000
624	1-3538-21-20	pH計 HI9811-5N 校正証明書付	59,000	50,000
624	1-3538-22-20	pH計 HI9812-5N 校正証明書付	59,000	50,000
624	1-3538-23-20	pH計 HI9813-5N 校正証明書付	59,000	50,000
626	1-1944-01-20	pH計 PH-230SD 校正証明書付	47,800	37,800
627	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	32,000	34,000
627	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	35,400	37,000
627	2-8607-21	乳・食品用pH/°C計 HI99161D	86,000	88,000
627	3-829-11	pH・温度計用交換電極 FC2023	37,000	38,000
627	2-8607-21-20	乳・半固形pH°C計校正付HI99161D	106,000	98,000
628	1-4094-21	ラコムテスターpH計 pHTestr10	16,800	19,000
628	1-4094-22	ラコムテスターpH計 pHTestr20	18,800	21,000
628	1-4094-24	電極 PHSENSOR03DJ	8,800	10,000
628	1-4094-21-20	pH計 pHTestr10 校正証明書付	36,800	29,000
628	1-4094-22-20	pH計 pHTestr20 校正証明書付	38,800	31,000
628	1-3701-01	ORP電極 ECFG7960101B	32,000	37,000
628	6-7015-05	校正液pH4 480ml ECBU4BT	2,200	2,500
628	6-7015-06	校正液pH7 480ml ECBU7BT	2,200	2,500
628	6-7015-07	校正液pH10 ECBU10BT	2,200	2,500
628	6-7015-08	校正液pH4 錠剤10錠	600	710
628	6-7015-09	校正液pH7 錠剤10錠	600	710
628	6-7015-10	校正液pH10 錠剤10錠	600	710
628	6-7016-01	校正液pH4 20ml×5	2,100	2,500
628	6-7016-02	校正液pH7 20ml×5	2,100	2,500
628	6-7016-03	校正液pH10 20ml×5	2,100	3,100
628	1-5298-02	校正液 pH6.86 ECBU686BT	2,200	2,500
628	1-5298-03	校正液 pH9.00 ECBU9BT	2,200	2,500
628	1-5298-04	校正液 pH9.18 ECBU918BT	2,200	2,500
628	1-3704-01	TDS校正液 EC44250BT	2,000	2,300
628	1-3704-02	TDS校正液 EC442300BT	2,000	2,300
628	1-3704-03	TDS校正液 EC4421000BT	2,000	2,300
628	1-3704-04	TDS校正液 EC4423000BT	2,000	2,300
629	1-062-01	pH計 AS600	9,800	10,500
629	1-062-11	pH計 SX625 pHセンサー	4,900	5,200
629	1-062-01-20	pH計 AS600 校正証明書付	29,800	20,500
629	2-1287-02-20	防水pH計PH-6011 校正証明書付	30,800	20,800
629	2-1287-03-20	防水pH計PH-6011A 校正証明書付	33,200	23,200
629	1-9183-01	ポケットタイプpH計 SK-630PH	6,500	6,800
629	1-9183-02	ポケットタイプpH計 SK-631PH	7,900	8,300
629	1-9183-03	ポケットタイプpH計 SK-632PH	10,300	10,800
629	1-9183-01-20	pH計 SK-630PH 校正証明書付	26,500	16,800
629	1-9183-02-20	pH計 SK-631PH 校正証明書付	27,900	18,300
629	1-9183-03-20	pH計 SK-632PH 校正証明書付	30,300	20,800
631	1-781-11	ピッコロ用交換電極 HI1280	12,000	12,700
631	1-781-12	ピッコロ用交換電極 HI1290	13,500	14,200
631	1-781-01-20	電子PHメーター ピッコロ 校正証明書付	53,000	43,000
631	1-3042-11	ピッコロプラス用交換電極 HI1295	17,000	17,700
631	1-3042-01-20	ピッコロプラス 校正証明書付	59,600	49,600
631	62-2271-21	SK-670PH ペンタイプpH計	11,000	11,600
632	1-5328-11-20	pHメーター pHep 校正証明書付	28,500	18,500
632	1-5329-21	ポータブルpHメーター Checker+	9,000	9,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
632	1-5329-21-20	pHメーター 校正証明書付	29,000	19,400
632	1-6511-11	日常防水pH計 pHep 4	16,200	16,500
632	1-6511-12	日常防水pH計 pHep 5	18,200	18,500
632	1-6511-11-20	日常防水pH計pHep4校正証明書付	36,200	26,500
632	1-6511-12-20	日常防水pH計pHep5校正証明書付	38,200	28,500
633	63-1536-79	HI 981030 土壌pHテスター	21,000	21,500
633	63-1536-80	HI 98131 Combo	29,000	29,800
633	1-6913-01	pH標準液 K9084KF(pH4)	930	960
633	1-6913-02	pH標準液 K9084KG(pH7)	930	960
633	1-6913-03	pH標準液 K9084KH(pH9)	930	960
633	1-6913-04	pH標準液K9084LL(pH4)6本入	5,360	5,500
633	1-6913-05	pH標準液K9084LM(pH7)6本入	5,360	5,500
633	1-6913-06	pH標準液K9084LN(pH9)6本入	5,360	5,500
633	1-6319-01	pH計比較電極内部液K9020XU8袋入	4,120	4,300
633	1-6319-02	pH計比較電極内部液K9084LP6本入	5,560	5,700
633	1-6318-01	pH標準緩衝剤 K9020XA(pH4)	4,120	4,300
633	1-6318-02	pH標準緩衝剤 K9020XB(pH7)	4,120	4,300
633	1-6318-03	pH標準緩衝剤 K9020XC(pH9)	4,120	4,300
634	1-2814-11	交換用電極2301-S	9,400	10,000
634	1-2814-12	交換用電極DJS-O.1S	32,000	34,300
634	1-2814-13	交換用電極2310-S	13,000	14,000
634	1-2814-01-20	防水ポータブル導電率計AS710 校正付	63,000	53,000
635	1-1942-01-20	データログ導電率計CD-4307SD校正	64,800	54,800
635	2-6357-01	SCメータ SC72-21JAA	95,000	98,000
635	2-6357-11	SC72用電極 SC72SN-21-AA	30,000	31,000
635	2-6357-12	SC72用電極 SC72SN-11-AA	39,000	40,300
635	2-6357-13	SC72用電極 SC72SN-31-AA	69,000	71,200
635	2-6357-14	SC72用電極 SC72SN-41-AA	69,000	71,200
635	2-6357-01-20	SCメータSC72-21JAA 校正書付	115,000	108,000
636	1-8511-31-20	ポータブル導電率計30207955校正付	132,300	132,000
636	1-8511-32-20	ポータブル導電率計30207956校正付	140,500	140,000
637	3-6453-01	導電率計 ASCON2	5,600	5,900
637	3-6452-01	TDS計 ASTDS1	4,800	5,100
637	3-6453-01-20	導電率計 ASCON2 校正証明書付	25,600	15,900
638	1-4718-01	校正液10 μ S 20ml \times 5	2,600	3,100
638	1-4718-02	校正液447 μ S 20ml \times 5	2,900	3,500
638	6-7016-04	校正液1413 μ S 20ml \times 5	2,900	3,500
638	1-3703-01	導電率校正液 ECCON84BT	2,200	2,500
638	1-3703-02	導電率校正液 ECCON100BT	2,200	2,500
638	1-3703-03	導電率校正液 ECCON500BT	2,200	2,500
638	1-3703-04	導電率校正液 ECCON1413BT	2,200	2,500
638	1-3703-05	導電率校正液 ECCON2764BT	2,200	2,500
638	1-3703-07	導電率校正液 ECCON5000BT	2,200	2,500
638	6-7016-06	校正液12.88 ECCON1288BT	2,200	2,500
638	1-3703-06	導電率校正液 ECCON1118BT	2,200	2,500
638	1-6510-11	日常防水型導電率計 DiST 5	18,400	18,800
638	1-6510-12	日常防水型導電率計 DiST 6	18,400	18,800
638	1-6510-11-20	日常防水型導電率計DiST5校正証明書付	38,400	28,800
638	1-6510-12-20	日常防水型導電率計DiST6校正証明書付	38,400	28,800
639	2-902-01	防水導電率計AS650	11,000	11,800
639	2-902-01-20	防水導電率計AS650 校正証明書付	31,000	21,800
640	1-4723-21	ラコムORP計 ORPTestr10	30,600	34,000
640	1-4723-11	ORP電極 ORPSENSORDJ	11,900	13,000
640	1-5019-01	電子純水テスター-PURE	13,000	13,500
640	1-5019-11	電子純水テスター用校正液 HI7033L	2,000	2,200
641	1-6321-01	導電率計標準液 K9221ZA	900	930
642	4-2560-01	FDO380 光学式溶存酸素計	150,000	161,000
642	4-2560-02	FDO3800 光学式溶存酸素計	180,000	193,000
642	4-2560-11	RDO800 交換用DO電極	99,000	94,000
642	4-2560-12	RSA800 交換用塩分電極	19,800	14,800
643	1-2813-01	ポータブル防水溶存酸素計AS720	69,000	74,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
643	1-2813-11	交換用電極D-0500	30,000	32,000
643	1-2813-13	交換用メンブレンキャップD0-503	6,000	6,500
643	1-3228-01	溶存酸素計HI 9146-04N	111,000	113,000
643	1-3228-02	溶存酸素計HI 9146-10N	124,000	126,000
643	1-3228-11	交換用DO電極 HI 76407/4F	41,000	42,000
643	1-3228-12	交換用DO電極 HI 76407/10F	53,000	55,000
643	1-3228-13	電極内部液 HI 7041S	3,400	3,500
643	1-3228-14	メンブラン5個入 HI 76407A/P	13,500	14,000
645	1-2936-01	防水ポータブルマルチ水質ロガーAS810	151,000	162,000
645	1-2936-11	交換用PH電極201T-Q	11,000	11,800
645	1-2936-12	交換用導電率電極2301T-Q	9,800	10,500
645	1-2813-11	交換用電極D-0500	30,000	32,000
645	1-2813-13	交換用メンブレンキャップD0-503	6,000	6,500
648	3-7052-01	光学式溶存酸素濃度計 DOP-01-5m	195,000	230,000
649	1-2724-12	HI771用試薬 HI95771-01	4,800	4,900
652	8-9946-01	残留塩素測定用試薬rapid 50錠	600	660
652	8-9946-02	残留塩素測定用試薬rapid 100錠	1,100	1,210
652	8-9946-03	残留塩素測定用試薬rapid 250錠	2,500	2,750
652	8-9946-04	残留塩素測定用試薬rapid 1000錠	10,000	11,000
653	1-9466-01	残留塩素測定器 エンパテスターS	18,000	19,000
653	1-9466-02	残留塩素測定器 エンパテスターSW	18,000	19,000
654	2-5975-01	ラピッドDPD試薬 25g	4,800	5,000
654	2-5975-12	ラピッドDPD試薬Ⅱ(分包) 百包	2,200	2,300
654	2-5975-03	ラピッドDPDタブレット 100錠	2,500	2,600
654	2-5975-04	ラピッドDPDタブレット-ES 100個	2,300	2,400
655	4-1653-01	5155 100枚入残留塩素試験紙	3,400	3,600
655	4-1652-01	5148 100枚入塩素試験紙	3,700	3,900
655	4-1651-01	5161 100枚入塩素試験紙	3,400	3,600
660	3-9792-17	試薬 TBSHAFPP50	1,100	1,200
660	3-9792-29	試薬 TBSPTH50	1,100	1,200
661	1-3226-11	全濃度域用試薬 HI 93735-0	23,200	24,500
661	1-3226-12	低濃度域用試薬 HI 93735-00	8,000	8,400
661	1-3226-13	中濃度域用試薬 HI 93735-01	8,000	8,400
661	1-3226-14	高濃度域用試薬 HI 93735-02	8,000	8,400
661	1-3226-15	測定用ガラスセルHI731331 4個	4,400	4,500
661	1-3226-16	セル用キャップ HI731335 4個	2,500	2,600
663	4-1648-01	5149 50枚入水硬度試験紙	2,500	2,700
664	4-1650-01	5152 第4級アンモニア化合物試験紙	4,000	4,300
665	4-2763-01	HI 88703 卓上型濁度計	370,000	375,000
665	4-358-01	デジタル濁度計 TBD700	99,900	108,000
665	1-6941-21	ラコムテスター濁度計 TN100IR	129,000	147,000
665	1-6941-11	交換用校正液セット TN100CALKT	43,000	49,000
665	1-6941-22	バイアル4個入ECTN100CUVKIT	10,000	11,000
666	1-6509-01	ポータブル濁度計 HI93703B	139,000	141,000
666	1-7879-01	ポータブル濁度計 HI 93703C	159,000	162,000
668	4-1639-02	394328003 透明度板	29,900	34,000
670	3-9798-05	ロングハンドルサンプラー 9303804	11,000	12,000
670	3-9798-19	ロングハンドルサンプラー 9303825	40,000	43,000
670	2-8606-21	土壌用pH/°C計 HI99121D	79,000	80,000
670	2-8606-31	土壌用pH/°C計 電極 HI12923	32,000	33,000
671	4-230-01	土壌EC・温度計 HI98331N	18,200	18,700
672	9-070-01	気体採取器セット GV-100S	20,000	23,000
672	9-070-02	気体採取器セット GV-100LS	21,500	24,500
672	9-070-11	気体採取器セット GV-110S	24,000	27,000
672	9-800-07	検知管 92	2,000	2,200
672	9-807-15	検知管 92M	2,000	2,200
672	9-805-09	検知管 92L	2,000	2,200
672	9-800-09	検知管 151L	2,000	2,200
672	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
672	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
672	9-802-99	検知管 3HM アンモニア 10本	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
672	9-800-15	検知管 3M	2,000	2,200
672	9-800-16	検知管 3La	2,000	2,200
672	9-800-17	検知管 3L	2,000	2,200
672	9-800-36	検知管 112	2,000	2,200
672	9-800-37	検知管 112L	2,300	2,500
672	9-800-47	検知管 163L	2,000	2,200
672	9-800-57	検知管 14M	2,000	2,200
672	9-800-58	検知管 14L	2,000	2,200
672	9-807-09	検知管 8LL	2,700	2,900
672	9-800-64	検知管 8La	2,000	2,200
672	9-800-66	検知管 18L	2,300	2,500
672	9-802-65	検知管 32	2,700	2,900
672	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
672	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
672	9-800-91	検知管 31B	2,700	2,900
672	9-800-56	検知管 138	2,300	2,500
672	9-801-31	検知管 6	2,000	2,200
672	9-801-41	検知管 11L	2,700	2,900
672	9-800-33	検知管 10	2,000	2,200
672	9-801-54	検知管 132M	2,000	2,200
672	9-800-62	検知管 132L	2,000	2,200
672	9-801-58	検知管 122	2,000	2,200
672	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
672	9-801-63	検知管 5Lb	2,000	2,200
672	9-801-65	検知管 2HH	2,300	2,500
672	9-801-66	検知管 2H	2,000	2,200
672	9-801-67	検知管 2L	2,000	2,200
672	9-801-72	検知管 13	2,000	2,200
672	9-801-84	検知管 17	2,000	2,200
672	9-809-11	検知管 17LL	2,700	2,900
672	9-802-08	検知管 91	2,000	2,200
672	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
672	9-807-29	検知管 91LL	2,000	2,200
672	9-802-18	検知管 111L	2,300	2,500
672	9-802-25	検知管 71	2,000	2,200
672	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
672	9-802-31	検知管 4H	2,000	2,200
672	9-802-33	検知管 4L	2,000	2,200
672	9-802-34	検知管 4LL	2,000	2,200
672	9-802-39	検知管 4HM	2,000	2,200
672	9-802-46	検知管 4LT	2,700	2,900
672	9-807-01	検知管 4LK	2,000	2,200
672	9-802-32	検知管 4M	2,000	2,200
672	9-802-96	検知管 232	2,700	2,900
672	9-802-97	検知管 233 クロロピクリン 10本	2,700	2,900
672	2-1305-01	検知管 電動吸引式 91P	2,700	2,900
672	2-1305-04	検知管 電動吸引式 127P	2,700	2,900
672	2-1305-05	検知管 電動吸引式 9P	2,700	2,900
672	2-1305-20	検知管 電動吸引式 133P	2,700	2,900
673	2-1305-27	検知管 電動吸引式 191TP	3,000	3,200
673	2-1305-07	検知管 電動吸引式 151TP	3,000	3,200
673	2-1305-08	検知管 電動吸引式 113TP	3,000	3,200
673	2-1305-10	検知管 電動吸引式 163TPM	3,000	3,200
673	2-1305-26	検知管 電動吸引式 131TP	3,000	3,200
673	2-1305-06	検知管 電動吸引式 8TP	3,000	3,200
673	2-1305-11	検知管 電動吸引式 123TP	3,000	3,200
673	2-1305-25	検知管 電動吸引式 12TP	3,000	3,200
673	2-1305-12	検知管 電動吸引式 133TP	3,000	3,200
673	2-1305-13	検知管 電動吸引式 132TP	3,000	3,200
673	2-1305-14	検知管 電動吸引式 122TP	3,000	3,200
673	2-1305-22	検知管 電動吸引式 17TP	3,000	3,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
673	2-1305-15	検知管 電動吸引式 102TP	3,000	3,200
673	2-1305-16	検知管 電動吸引式 111TP	3,000	3,200
673	2-1305-23	検知管 電動吸引式 152TP	3,000	3,200
673	2-1305-24	検知管 電動吸引式 4TP	3,000	3,200
673	8-5007-01	パッシブ・ドジチューブ 1D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-02	パッシブ・ドジチューブ 1DL 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-03	パッシブ・ドジチューブ 2D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-04	パッシブ・ドジチューブ 3D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-05	パッシブ・ドジチューブ 3DL 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-06	パッシブ・ドジチューブ 4D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-07	パッシブ・ドジチューブ 5D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-08	パッシブ・ドジチューブ 8D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-09	パッシブ・ドジチューブ 9D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-10	パッシブ・ドジチューブ 9DL 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-11	パッシブ・ドジチューブ 12D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-12	パッシブ・ドジチューブ 14D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-13	パッシブ・ドジチューブ 17D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-14	パッシブ・ドジチューブ 91D 10本入	2,700	3,000
673	8-5007-15	パッシブ・ドジチューブ 112D 10入	2,700	3,000
673	8-5007-16	パッシブ・ドジチューブ122DL 10入	2,700	3,000
673	8-5007-17	パッシブ・ドジチューブ 132D 10入	2,700	3,000
673	8-5007-18	パッシブ・ドジチューブ 133D 10入	2,700	3,000
673	8-5007-19	パッシブ・ドジチューブ 151D 10入	2,700	3,000
673	8-5007-20	パッシブ・ドジチューブ 152D 10入	2,700	3,000
673	8-5007-21	パッシブ・ドジチューブ 174D 10入	2,700	3,000
673	2-8872-01	液体検知管284 銅 10本	2,300	2,500
673	2-8872-02	液体検知管218 溶存オゾン 10本	2,300	2,500
673	2-8872-03	液体検知管273 6価クロム 10本	2,300	2,500
673	2-8872-04	液体検知管222 遊離残留塩素 10本	2,300	2,500
673	2-8872-05	液体検知管211H 10本	2,000	2,200
673	2-8872-06	液体検知管211M 10本	2,000	2,200
673	2-8872-07	液体検知管211 溶存硫化物 10本	2,000	2,200
673	2-8872-08	液体検知管211LL 10本	2,300	2,500
673	2-8872-09	液体検知管285 亜鉛 10本	2,300	2,500
673	2-8872-10	液体検知管221L 10本	2,000	2,200
673	2-8872-11	液体検知管221LL 10本	2,000	2,200
673	2-8872-12	液体検知管 271 水銀 10本	2,300	2,500
673	2-8872-13	液体検知管291 ニッケル 10本	2,300	2,500
673	2-8872-14	液体検知管281 2価鉄 10本	2,300	2,500
673	2-8872-15	液体検知管132LC 10本	2,700	2,900
673	2-8872-16	液体検知管133LC 10本	2,700	2,900
673	2-8872-17	液体検知管201H 10本	2,300	2,500
673	2-8872-18	液体検知管201L 10本	2,300	2,500
673	2-8872-19	液体検知管202 ヒ素331用 10本	2,700	2,900
673	2-8872-20	液体検知管203 水銀332用 10本	2,700	2,900
675	8-5620-01	パーミエーター PD-1B	498,000	590,000
675	8-5620-02	パーミエーター PD-1B-2	700,000	840,000
676	61-4430-71	080030-4ミゼットインピンジャー	6,600	7,000
676	61-4432-41	080150-066ガスチューブ12本	9,000	12,000
676	61-4432-48	080150-081チューブ12本	3,500	4,800
678	1-2711-01	テドラーバッグ1つ口コック付 1L	1,800	1,860
678	1-2711-02	テドラーバッグ1つ口コック付 2L	1,900	1,980
678	1-2711-03	テドラーバッグ1つ口コック付 3L	2,100	2,170
678	1-2711-04	テドラーバッグ1つ口コック付 5L	2,200	2,270
678	1-2711-05	テドラーバッグ1つ口コック付 10L	2,800	2,890
678	1-2711-06	テドラーバッグ1つ口コック付 20L	4,500	4,670
678	1-2711-07	テドラーバッグ1つ口コック付 30L	7,500	7,750
678	1-2711-08	テドラーバッグ1つ口コック付 50L	9,500	9,820
678	1-2711-09	テドラーバッグ1つ口コック付 100L	18,700	19,300
678	1-2712-01	テドラーバッグ2つ口コック付 1L	3,400	3,520
678	1-2712-02	テドラーバッグ2つ口コック付 2L	3,500	3,620

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
678	1-2712-03	テドラーバッグ2つ口コック付 3L	3,700	3,830
678	1-2712-04	テドラーバッグ2つ口コック付 5L	3,800	3,950
678	1-2712-05	テドラーバッグ2つ口コック付 10L	4,400	4,590
678	1-2712-06	テドラーバッグ2つ口コック付 20L	6,100	6,370
678	1-2712-07	テドラーバッグ2つ口コック付 30L	9,100	9,470
678	1-2712-08	テドラーバッグ2つ口コック付 50L	11,100	11,500
678	1-2712-09	テドラーバッグ2つ口コック付 100L	20,300	20,900
678	1-2709-01	テドラーバッグ1つ口キャップ付 1L	1,100	1,140
678	1-2709-02	テドラーバッグ1つ口キャップ付 2L	1,200	1,260
678	1-2709-03	テドラーバッグ1つ口キャップ付 3L	1,500	1,550
678	1-2709-04	テドラーバッグ1つ口キャップ付 5L	1,600	1,650
678	1-2709-05	テドラーバッグ1つ口キャップ付 10L	2,400	2,480
678	1-2709-06	テドラーバッグ1つ口キャップ付 20L	3,900	4,020
678	1-2709-07	テドラーバッグ1つ口キャップ付 30L	6,750	7,000
678	1-2709-08	テドラーバッグ1つ口キャップ付 50L	8,800	9,220
678	1-2709-09	テドラーバッグ1つ口キャップ付 100L	18,000	18,800
678	1-2710-01	テドラーバッグ2つ口キャップ付 1L	1,800	1,850
678	1-2710-02	テドラーバッグ2つ口キャップ付 2L	1,900	1,950
678	1-2710-03	テドラーバッグ2つ口キャップ付 3L	2,100	2,140
678	1-2710-04	テドラーバッグ2つ口キャップ付 5L	2,300	2,370
678	1-2710-05	テドラーバッグ2つ口キャップ付 10L	3,100	3,170
678	1-2710-06	テドラーバッグ2つ口キャップ付 20L	4,900	5,020
678	1-2710-07	テドラーバッグ2つ口キャップ付 30L	7,450	7,630
678	1-2710-08	テドラーバッグ2つ口キャップ付 50L	9,500	9,730
678	1-2710-09	テドラーバッグ2つ口キャップ付 100L	18,700	19,200
678	1-2713-01	テドラーバッグ1つロスタンダード 1L	1,050	1,090
678	1-2713-02	テドラーバッグ1つロスタンダード 2L	1,150	1,210
678	1-2713-03	テドラーバッグ1つロスタンダード 3L	1,450	1,500
678	1-2713-04	テドラーバッグ1つロスタンダード 5L	1,550	1,600
678	1-2713-05	テドラーバッグ1つロスタンダード 10L	2,350	2,430
678	1-2713-06	テドラーバッグ1つロスタンダード 20L	3,850	3,970
678	1-2713-07	テドラーバッグ1つロスタンダード 30L	6,700	6,950
678	1-2713-08	テドラーバッグ1つロスタンダード 50L	8,750	9,030
678	1-2713-09	テドラーバッグ1つロスタンダード100L	17,950	18,500
678	2-9980-01	ラボランテドラーバッグ1つ口キャップ付1L	11,000	11,400
678	2-9980-02	ラボランテドラーバッグ1つ口キャップ付2L	12,000	12,600
678	2-9980-03	ラボランテドラーバッグ1つ口キャップ付3L	15,000	15,500
678	2-9980-04	ラボランテドラーバッグ1つ口キャップ付5L	16,000	16,500
678	2-9981-01	ラボランテドラーバッグ1つ口コック付1L	18,000	18,600
678	2-9981-02	ラボランテドラーバッグ1つ口コック付2L	19,000	19,800
678	2-9981-03	ラボランテドラーバッグ1つ口コック付3L	21,000	21,700
678	2-9981-04	ラボランテドラーバッグ1つ口コック付 5L	22,000	22,700
680	1-6337-11	吸引ボックス 5Lボックス	62,000	70,000
680	1-6337-12	吸引ボックス 10Lボックス	78,000	94,600
687	2-8783-02	CO2モニターCO2-M1	22,000	25,000
691	2-9738-21	マルチガス検知器 キューレイ3 拡散式	139,200	172,200
691	2-9738-22	マルチガス検知器 キューレイ3 ポンプ式	154,400	178,500
695	8-5627-21	ハンディガス警報器 6500酸素	43,000	46,100
695	8-5627-22	ハンディガス警報器 6500一酸化炭素	60,000	64,300
695	8-5627-23	ハンディガス警報器 6500硫化水素	60,000	64,300
695	8-5627-38	ハンディガス警報器 6500二酸化イオウ	68,000	72,900
695	8-5627-24	ハンディガス警報器 8000アンモニア	98,000	105,000
695	8-5627-25	ハンディガス警報器 8000二酸化炭素	138,000	148,000
695	8-5627-27	ハンディガス警報器 8000シアン化水素	98,000	105,000
695	8-5627-29	ハンディガス警報器 8000二酸化窒素	138,000	148,000
695	8-5627-30	ハンディガス警報器8000OV-A	138,000	148,000
695	8-5627-32	ガス警報器 パック6000 H2S	42,000	45,000
695	8-5627-33	ガス警報器 パック6000 O2	35,000	37,500
699	1-5049-01	アルコールチェッカー ALC-D1	3,800	4,300
703	6-6140-11	デジタル照度計 CANA-0010	29,800	33,000
706	4-265-01	デジタル照度計 LM-777	48,000	54,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
709	3-9779-01	分光放射照度計 MK-350D	198,000	199,500
709	2-9544-21	分光放射照度計 MK350N PM	240,000	253,000
710	3-6186-01	フリッカーメータ MF250N	125,000	131,000
712	8-5355-11	熱線式風速計 405	19,000	20,000
712	8-5355-11-20	熱線式風速計405 校正証明書付	52,000	53,000
714	1-5305-02	温・風量計testo-425 セパレート	67,000	68,000
714	1-5237-15	温湿度計0516.0210 ケース	4,200	4,600
714	1-5305-02-20	温・風量計testo-425校正証明書付	100,000	101,000
715	2-133-01	デジタル風速／風量計WS-05	44,000	50,000
716	3-6677-01	騒音計 AS804	6,300	6,700
717	1-1948-01	デジタル騒音計SL8850	12,900	13,600
717	1-1948-02	デジタル騒音計SL815	13,900	14,700
725	4-2690-01	PS30V5A10 直流安定化電源	19,000	23,000
725	4-2690-02	PS30V5A01 直流安定化電源	27,000	29,000
725	4-2690-03	PS60V3A01 直流安定化電源	29,800	32,000
725	4-558-01	プログラム多出力電源 PPS303	59,000	60,800
726	2-1435-11	多出力直流電源 GPE-2323	59,000	71,000
726	2-1435-12	多出力直流電源 GPE-3323	67,000	80,000
726	2-1435-13	多出力直流電源 GPE-4323	76,000	90,000
726	3-6139-01	多出力直流安定化電源 PW8-3AQP	115,000	130,000
726	3-6139-02	多出力直流安定化電源PW18-1.8AQ	103,000	118,000
726	3-6139-03	多出力直流安定化電源PW24-1.5AQ	105,000	120,000
726	3-6139-04	多出力直流安定化電源 PW8-3ATP	103,000	118,000
726	3-6139-05	多出力直流安定化電源 PW16-2ATP	115,000	130,000
726	3-6139-06	多出力直流安定化電源 PW18-2ATP	110,000	125,000
726	3-6139-07	直流安定化電源PW18-1.3ATS	105,000	120,000
726	3-6139-08	多出力直流安定化電源 PW26-1ATS	105,000	120,000
726	3-6139-09	多出力直流安定化電源 PW8-5ADPS	103,000	118,000
726	3-6139-10	多出力直流安定化電源 PW16-5ADP	115,000	130,000
726	3-6139-11	多出力直流安定化電源 PW18-3AD	99,800	114,800
726	3-6139-12	多出力直流安定化電源 PW18-3ADP	99,800	114,800
726	3-6139-13	多出力直流安定化電源PW36-1.5AD	99,800	114,800
726	3-6139-14	直流安定化電源PW36-1.5ADP	99,800	114,800
727	1-3888-11	直流安定化電源 GPP-1326G	98,000	120,000
727	1-3888-12	直流安定化電源 GPP-2323G	103,000	125,000
727	1-3888-13	直流安定化電源 GPP-3323G	110,000	132,000
727	1-3888-14	直流安定化電源 GPP-4323G	119,000	142,000
727	1-3888-21	直流電源GPP-1326G 校正証明書付	113,000	135,000
727	1-3888-22	直流電源GPP-2323G 校正証明書付	118,000	140,000
727	1-3888-23	直流電源GPP-3323G 校正証明書付	125,000	147,000
727	1-3888-24	直流電源GPP-4323G 校正証明書付	134,000	157,000
728	1-3887-01	直流安定化電源GPS-1830D	25,000	30,000
728	1-3887-02	直流安定化電源GPS-1850D	35,000	40,000
728	1-3887-03	直流安定化電源GPS-3030D	35,000	40,000
729	1-3889-12	直流安定化電源 PSW-360L30	95,000	105,000
729	1-3889-14	直流安定化電源 PSW-720L30	140,000	150,000
729	1-3889-17	直流安定化電源 PSW-1080L30	255,000	265,000
729	1-3889-11	直流安定化電源 PSW-360L80	90,000	100,000
729	1-3889-13	直流安定化電源 PSW-720L80	130,000	140,000
729	1-3889-18	直流安定化電源 PSW-1080L80	210,000	220,000
729	1-3889-15	直流安定化電源 PSW-360M160	120,000	130,000
729	1-3889-16	直流安定化電源 PSW-720M160	180,000	190,000
729	1-3889-19	直流安定化電源 PSW-1080M160	270,000	280,000
729	1-3889-23	直流安定化電源 PSW-360H800	140,000	150,000
729	1-3889-24	直流安定化電源 PSW-720H800	200,000	210,000
729	1-3889-25	直流安定化電源 PSW-1080H800	300,000	310,000
730	4-1743-01	Z10-20-J 直流電源	110,000	116,500
730	4-1743-02	Z20-10-J 直流電源	110,000	116,500
730	4-1743-03	Z36-6-J 直流電源	110,000	116,500
730	4-1743-04	Z60-3.5-J 直流電源	110,000	116,500
730	4-1743-05	Z100-2-J 直流電源	110,000	116,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
730	4-1744-01	Z10-40-J 直流電源	150,000	158,900
730	4-1744-02	Z20-20-J 直流電源	150,000	158,900
730	4-1744-03	Z36-12-J 直流電源	150,000	158,900
730	4-1744-04	Z60-7-J 直流電源	150,000	158,900
730	4-1744-05	Z100-4-J 直流電源	150,000	158,900
730	4-1745-01	Z10-60-J 直流電源	225,000	238,300
730	4-1745-02	Z20-30-J 直流電源	225,000	238,300
730	4-1745-03	Z36-18-J 直流電源	225,000	238,300
730	4-1745-04	Z60-10-J 直流電源	225,000	238,300
730	4-1745-05	Z100-6-J 直流電源	225,000	238,300
730	4-1746-01	Z10-72-J 直流電源	265,000	280,700
730	4-1746-02	Z20-40-J 直流電源	265,000	280,700
730	4-1746-03	Z36-24-J 直流電源	265,000	280,700
730	4-1746-04	Z60-14-J 直流電源	265,000	280,700
730	4-1746-05	Z100-8-J 直流電源	265,000	280,700
731	1-4922-11	オシロスコープGDS-2072A	116,000	134,000
731	1-4922-12	オシロスコープGDS-2102A	140,000	160,000
731	1-4922-13	オシロスコープGDS-2202A	188,000	216,000
731	1-4922-15	オシロスコープ DS2-08LA	66,000	73,000
731	1-4922-16	オシロスコープ DS2-16LA	93,000	103,000
732	4-1095-02	デジタルオシロスコープDCS-2104E	199,500	228,000
732	4-1095-03	デジタルオシロスコープDCS-2204E	232,000	258,000
732	4-1095-05	デジタルオシロスコープDCS-2102E	135,000	155,000
732	4-1095-06	デジタルオシロスコープDCS-2202E	192,000	220,000
732	3-6182-04	ストレージオシロスコープGDS-3504	370,000	420,000
732	3-6182-08	ストレージオシロスコープGDS-3502	330,000	380,000
732	4-533-01	ストレージオシロスコープ RDO2200	80,000	82,000
734	62-8594-68	AFG-3022 ジェネレータ+任意波形	225,000	248,000
734	62-8594-69	AFG-3031 ジェネレータ+任意波形	186,000	205,000
734	62-8594-70	AFG-3032 ジェネレータ+任意波形	286,000	315,000
735	1-2758-01	ファンクションジェネレータAFG2005	45,800	50,400
735	1-2758-03	ファンクションジェネレータAFG2105	52,000	57,000
735	1-2758-05	ファンクションジェネレータAFG2112	58,000	64,000
735	2-1442-11	スペクトラムアナライザGSP-730	98,000	112,000
736	2-1438-12	LCRメータ LCR-6002	144,000	158,000
736	2-1438-11	LCRメータ LCR-6100	189,000	200,000
736	1-3337-11	LCRメータ LCR-6200	220,000	230,000
736	3-9890-11	安全試験器 GPT-9901A	129,000	150,000
736	3-9890-12	安全試験器 GPT-9902A	182,000	208,000
736	3-9890-13	安全試験器 GPT-9903A	220,000	235,000
736	3-9890-14	安全試験器 GPT-9904	348,000	388,000
738	4-2677-01	DMM6000 デジタルマルチメーター	7,800	8,700
739	1-3886-02	デジタルマルチメータGDM-8261A	87,800	99,800
739	1-3886-03	デジタルマルチメータGDM-8341	42,000	59,800
739	1-3886-04	デジタルマルチメータGDM-8342	52,000	69,800
740	1-8719-01	デジタルマルチメーター KU-2608	16,800	17,700
741	1-8717-01	デジタルマルチメーター KT-2011	32,800	34,000
743	3-6849-01	LED警告灯VL04M100NPR/AY	7,800	8,800
743	3-6774-01	電源変換タップ	4,000	4,300
745	1-3452-01	電圧ロガー LR5042	16,000	20,400
745	1-3452-02	クランプロガー LR5051	27,000	34,400
745	1-3452-03	計装ロガー LR5031	16,000	20,400
745	1-3452-04	パルスロガー LR5061	26,000	33,100
745	1-5840-47	データミニ 通信アダプタ LR5091	4,000	4,700
745	1-5840-46	データミニ データコレクタ LR5092	39,000	45,500
749	6-7597-12	真空計D395-90-000(標準)	105,000	120,750
749	6-7597-11	真空計D395-91-500(拡張)	140,000	161,000
749	1-3064-11	アクティブゲージ APG-M-NW16	55,000	63,250
749	1-3064-13	アクティブゲージ AIM-S-NW25	130,000	127,650
749	1-3064-14	アクティブゲージ D400-01-030	8,300	9,550
749	1-5118-01	真空計DVR2pro	125,000	145,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
749	1-5118-01-20	真空計 DVR2pro 校正証明書付	140,000	160,000
749	3-5490-01	耐薬品デジタル真空計VACUU・VIEW	175,000	193,000
749	3-5490-02	真空計VACUUVIEWextended	200,000	220,000
751	2-624-01	真空データロガーTM101	135,000	142,000
751	2-624-11	真空データロガーソフトアクセサリキット	32,000	34,000
753	2-8207-41	DM-100S用オプションACアダプター	5,000	6,000
753	2-8207-43	DM-100S用オプション支柱用クランプ	3,900	4,200
753	1-6477-01	ポータブル差圧計 testo510	21,000	22,000
754	1-1824-01	小型デジタルマノメータHT-1500NL	83,000	89,000
754	1-1824-02	小型デジタルマノメータHT-1500NM	45,000	49,000
754	1-1824-03	小型デジタルマノメータHT-1500NH	64,000	69,000
754	1-1824-11	圧力切替器HT-1100	16,500	18,000
754	1-1824-01-20	デジタルマノメータHT-1500NL校正	98,000	104,000
754	1-1824-02-20	デジタルマノメータHT-1500NM校正	60,000	64,000
754	1-1824-03-20	デジタルマノメータHT-1500NH校正	79,000	84,000
757	2-9187-01	トランスミッタ5209HOS03L401	18,500	21,000
757	2-9187-02	Tミッタ5209KOS03L401W	18,500	21,000
757	2-9187-03	トランスミッタ5209K1S03L401	18,500	21,000
757	2-9187-04	Tミッタ5209L5S03L401W	18,500	21,000
757	2-9187-21	圧カトランスミッター HOS03L401	35,000	39,600
757	2-9187-22	圧カトランスミッター KOS03L401	35,000	39,600
757	2-9187-23	圧カトランスミッター K1S03L401	35,000	39,600
757	2-9187-24	圧カトランスミッター L5S03L401	35,000	39,600
760	2-5168-11	圧力調整器GF2-2506-RN-VAR	39,600	40,000
760	2-5168-13	圧力調整器GF2-2506-RN-VO	36,400	40,000
760	2-5168-14	圧力調整器GF2-2506-RN-VAI	39,200	40,000
760	2-5168-12	圧力調整器GF2-2506-RN-VN	36,400	40,000
760	2-5169-11	圧力調整器 GF2251ORNVPVAR	52,000	54,400
760	2-5169-12	圧力調整GF2-2510-RN-VPVN	49,400	54,400
760	2-5169-13	圧力調整GF2-2510-RN-VPVO	52,000	54,400
760	2-5169-14	圧力調整器 GF2251ORNVPVAI	52,000	54,400
760	1-6666-04	精密圧力調整器GF2-2506RNF25	50,200	55,200
760	1-6666-05	精密圧力調整器 GF2-2506LNV	36,400	40,000
760	1-6666-06	精密圧力調整器GF2-2510LNVPV	49,400	54,400
760	1-6666-07	精密圧力調整器GF2-2506LNF30	56,000	61,600
760	2-5170-11	圧力調整GF2-2506-RS2-VAR	39,400	43,000
760	2-5170-12	圧力調整器GF2-2506-RS2-VN	39,400	43,000
760	2-5170-13	圧力調整器GF2-2506-RS2-VO	39,400	43,000
760	2-5172-11	圧力調整器GF2-2506-RQ-VAR	37,800	41,400
760	2-5172-12	圧力調整器GF2-2506-RQ-VN	37,800	41,400
760	2-5172-13	圧力調整器GF2-2506-RQ-VO	37,800	41,400
760	2-5172-14	圧力調整器GF2-2506-RQ-VAI	37,800	41,400
760	1-9309-05	圧力調整器 GF2-2503-RN-V	36,400	40,000
765	2-941-01	ガス流量計KZ-7002-05A	6,500	6,900
765	2-941-02	ガス流量計KZ-7002-10A	6,500	6,900
765	2-941-03	ガス流量計KZ-7002-25A	6,500	6,900
765	2-942-01	液体流量計KZ-7003-04L	9,500	10,000
765	2-942-02	液体流量計KZ-7003-07L	9,500	10,000
765	2-942-03	液体流量計KZ-7003-09L	9,500	10,000
769	3-5064-01	C1005-10SCCM-Air	69,000	85,300
769	3-5064-02	C1005-10SCCM-N2	69,000	85,300
769	3-5064-03	C1005-10SCCM-Ar	69,000	85,300
769	3-5064-04	C1005-10SCCM-He	69,000	85,300
769	3-5064-05	C1005-10SCCM-H2	69,000	85,300
769	3-5065-01	C1005-20SCCM-Air	69,000	85,300
769	3-5065-02	C1005-20SCCM-N2	69,000	85,300
769	3-5065-03	C1005-20SCCM-Ar	69,000	85,300
769	3-5065-04	C1005-20SCCM-He	69,000	85,300
769	3-5065-05	C1005-20SCCM-H2	69,000	85,300
769	3-5066-01	C1005-50SCCM-Air	69,000	85,300
769	3-5066-02	C1005-50SCCM-N2	69,000	85,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
769	3-5066-03	C1005-50SCCM-Ar	69,000	85,300
769	3-5066-04	C1005-50SCCM-He	69,000	85,300
769	3-5066-05	C1005-50SCCM-H2	69,000	85,300
769	3-5067-01	C1005-100SCCM-Air	69,000	85,300
769	3-5067-02	C1005-100SCCM-N2	69,000	85,300
769	3-5067-03	C1005-100SCCM-Ar	69,000	85,300
769	3-5067-04	C1005-100SCCM-He	69,000	85,300
769	3-5067-05	C1005-100SCCM-H2	69,000	85,300
769	3-5068-01	C1005-200SCCM-Air	69,000	85,300
769	3-5068-02	C1005-200SCCM-N2	69,000	85,300
769	3-5068-03	C1005-200SCCM-Ar	69,000	85,300
769	3-5068-04	C1005-200SCCM-He	69,000	85,300
769	3-5068-05	C1005-200SCCM-H2	69,000	85,300
769	3-5069-01	C1005-500SCCM-Air	69,000	85,300
769	3-5069-02	C1005-500SCCM-N2	69,000	85,300
769	3-5069-03	C1005-500SCCM-Ar	69,000	85,300
769	3-5069-04	C1005-500SCCM-He	69,000	85,300
769	3-5069-05	C1005-500SCCM-H2	69,000	85,300
769	3-5070-01	コントローラC1005-1SLM-Air	69,000	85,300
769	3-5070-02	コントローラC1005-1SLM-N2	69,000	85,300
769	3-5070-03	コントローラC1005-1SLM-Ar	69,000	85,300
769	3-5070-04	コントローラC1005-1SLM-He	69,000	85,300
769	3-5070-05	コントローラC1005-1SLM-H2	69,000	85,300
769	3-5071-01	コントローラC1005-2SLM-Air	69,000	85,300
769	3-5071-02	コントローラC1005-2SLM-N2	69,000	85,300
769	3-5071-03	コントローラC1005-2SLM-Ar	69,000	85,300
769	3-5071-04	コントローラC1005-2SLM-He	69,000	85,300
769	3-5071-05	コントローラC1005-2SLM-H2	69,000	85,300
769	3-5072-01	コントローラC1005-5SLM-Air	69,000	85,300
769	3-5072-02	コントローラC1005-5SLM-N2	69,000	85,300
769	3-5072-03	コントローラC1005-5SLM-Ar	69,000	85,300
769	3-5072-04	コントローラC1005-5SLM-He	69,000	85,300
769	3-5072-05	コントローラC1005-5SLM-H2	69,000	85,300
770	3-6946-01	コントローラC10204S210LAir	104,000	109,000
770	3-6946-02	コントローラC10204S210LN2	104,000	109,000
770	3-6946-03	コントローラC10204S210LAr	104,000	109,000
770	3-6946-04	コントローラC10204S210L-He	104,000	109,000
770	3-6946-05	コントローラC10204S210L-H2	104,000	109,000
770	3-6947-01	コントローラC10204S220LAir	104,000	109,000
770	3-6947-02	コントローラC10204S220L-N2	104,000	109,000
770	3-6947-03	コントローラC10204S220L-Ar	104,000	109,000
770	3-6947-04	コントローラC10204S220L-He	104,000	109,000
770	3-6947-05	コントローラC10204S2-20LH2	104,000	109,000
770	3-8034-01	コントローラC10304S230LAir	115,000	121,000
770	3-8034-02	コントローラC10304S230LN2	115,000	121,000
770	3-8034-03	コントローラC10304S230LAr	115,000	121,000
770	3-8034-04	コントローラC10304S230LHe	115,000	121,000
770	3-8034-05	コントローラC10304S230LH2	115,000	121,000
770	3-8035-01	コントローラC10504S250LAir	120,000	125,800
770	3-8035-02	コントローラC10504S250LN2	120,000	125,800
770	3-8035-03	コントローラC10504S250LAr	120,000	125,800
770	3-8035-04	コントローラC10504S250LHe	120,000	125,800
770	3-8035-05	コントローラC10504S250LH2	120,000	125,800
770	3-5055-01	CUBEMFC100510SCCMAir	139,000	157,000
770	3-5055-02	CUBEMFC100510SCCM-N2	139,000	157,000
770	3-5055-03	CUBEMFC100510SCCM-Ar	139,000	157,000
770	3-5055-04	CUBEMFC100510SCCM-He	139,000	157,000
770	3-5055-05	CUBEMFC100510SCCM-H2	139,000	157,000
770	3-5056-01	CUBEMFC100520SCCMAir	139,000	157,000
770	3-5056-02	CUBEMFC100520SCCM-N2	139,000	157,000
770	3-5056-03	CUBEMFC100520SCCM-Ar	139,000	157,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
770	3-5056-04	CUBEMFC100520SCCM-He	139,000	157,000
770	3-5056-05	CUBEMFC100520SCCM-H2	139,000	157,000
770	3-5057-01	CUBEMFC100550SCCMAir	139,000	157,000
770	3-5057-02	CUBEMFC100550SCCM-N2	139,000	157,000
770	3-5057-03	CUBEMFC100550SCCM-Ar	139,000	157,000
770	3-5057-04	CUBEMFC100550SCCM-He	139,000	157,000
770	3-5057-05	CUBEMFC100550SCCM-H2	139,000	157,000
770	3-5058-01	CUBEMFC1005100SCCMエア	139,000	157,000
770	3-5058-02	CUBEMFC1005100SCCMN2	139,000	157,000
770	3-5058-03	CUBEMFC1005100SCCMAr	139,000	157,000
770	3-5058-04	CUBEMFC1005100SCCMHe	139,000	157,000
770	3-5058-05	CUBEMFC1005100SCCMH2	139,000	157,000
770	3-5059-01	CUBEMFC1005200SCCMエア	139,000	157,000
770	3-5059-02	CUBEMFC1005200SCCMN2	139,000	157,000
770	3-5059-03	CUBEMFC1005200SCCMAr	139,000	157,000
770	3-5059-04	CUBEMFC1005200SCCMHe	139,000	157,000
770	3-5059-05	CUBEMFC1005200SCCMH2	139,000	157,000
770	3-5060-01	CUBEMFC1005500SCCMエア	139,000	157,000
770	3-5060-02	CUBEMFC1005500SCCMN2	139,000	157,000
770	3-5060-03	CUBEMFC1005500SCCMAr	139,000	157,000
770	3-5060-04	CUBEMFC1005500SCCMHe	139,000	157,000
770	3-5060-05	CUBEMFC1005500SCCMH2	139,000	157,000
770	3-5061-01	CUBEMFC10051SLM-Air	139,000	157,000
770	3-5061-02	CUBEMFC10051SLM-N2	139,000	157,000
770	3-5061-03	CUBEMFC10051SLM-Ar	139,000	157,000
770	3-5061-04	CUBEMFC10051SLM-He	139,000	157,000
770	3-5061-05	CUBEMFC10051SLM-H2	139,000	157,000
770	3-5062-01	CUBEMFC10052SLM-Air	139,000	157,000
770	3-5062-02	CUBEMFC10052SLM-N2	139,000	157,000
770	3-5062-03	CUBEMFC10052SLM-Ar	139,000	157,000
770	3-5062-04	CUBEMFC10052SLM-He	139,000	157,000
770	3-5062-05	CUBEMFC10052SLM-H2	139,000	157,000
770	3-5063-01	CUBEMFC10055SLM-Air	139,000	157,000
770	3-5063-02	CUBEMFC10055SLM-N2	139,000	157,000
770	3-5063-03	CUBEMFC10055SLM-Ar	139,000	157,000
770	3-5063-04	CUBEMFC10055SLM-He	139,000	157,000
770	3-5063-05	CUBEMFC10055SLM-H2	139,000	157,000
772	2-398-01	ハンディガス流量計7000	122,000	150,000
778	4-2877-01	ASJ-8ST タッチパネル式粘度計	298,000	320,000
778	4-2877-11	8ST-#0 タッチパネル式粘度計	85,000	91,000
780	3-8752-11	デジタル粘度計 LVDVNX	1,400,000	1,500,000
780	3-8752-12	デジタル粘度計 RVDVNX	1,425,000	1,500,000
780	3-8752-13	デジタル粘度計 HADVNX	1,400,000	1,500,000
780	3-8752-14	デジタル粘度計 HBDVNX	1,480,000	1,580,000
780	1-5037-41	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	670,000	720,000
780	1-5037-42	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	670,000	720,000
780	1-5037-43	ブルックデジタル粘度計 HADV1M	670,000	720,000
780	1-5037-44	ブルックデジタル粘度計 HBDV1M	670,000	720,000
780	1-5037-51	ブルックデジタル粘度計 LVDVE	540,000	590,000
780	1-5037-52	ブルックデジタル粘度計 RVDVE	540,000	590,000
780	1-5037-53	ブルックデジタル粘度計 HADVE	540,000	590,000
780	1-5037-54	ブルックデジタル粘度計 HBDVE	540,000	590,000
780	2-2787-21	ブルックフィールド粘度計LVDV2T	940,000	1,000,000
780	2-2787-22	ブルックフィールド粘度計RVDV2T	940,000	1,000,000
780	2-2787-23	ブルックフィールド粘度計HADV2T	940,000	1,000,000
780	2-2787-24	ブルックフィールド粘度計HBDV2T	940,000	1,000,000
784	3-9174-01	ウペローデ粘度計632733100020	27,000	28,800
784	3-9174-02	ウペローデ粘度計632733100030	27,000	28,800
784	3-9174-03	ウペローデ粘度計632733100040	27,000	28,800
784	3-9174-04	ウペローデ粘度計632733100050	27,000	28,800
784	3-9174-05	ウペローデ粘度計632733100060	27,000	28,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
784	3-9174-06	ウペローデ粘度計632733100070	27,000	28,800
784	3-9174-07	ウペローデ粘度計632733100080	27,000	28,800
784	3-9174-08	ウペローデ粘度計632733100090	27,000	28,800
784	2-9625-01	シリコン標準粘度液5cps	26,000	29,000
784	2-9625-02	シリコン標準粘度液10cps	26,000	29,000
784	2-9625-03	シリコン標準粘度液100cps	26,000	29,000
784	2-9625-04	シリコン標準粘度液500cps	26,000	29,000
784	2-9625-05	シリコン標準粘度液1000cps	26,000	29,000
784	2-9625-06	シリコン標準粘度液5000cps	26,000	29,000
784	2-9625-07	シリコン標準粘度液12500cps	26,000	29,000
784	2-9625-08	シリコン標準粘度液30000cps	26,000	29,000
784	2-9625-09	シリコン標準粘度液60000cps	26,000	29,000
784	2-9625-10	シリコン標準粘度液100000cps	26,000	29,000
786	4-2683-01	EDM2103 210g電子比重計	120,000	128,000
786	4-2683-02	EDM6102 610g電子比重計	99,500	107,000
786	4-2683-11	LDK50 液体比重キット電子比重計	9,800	10,500
786	4-2683-12	PB 粉体用瓶電子比重計	3,800	4,000
787	61-4429-78	O55540-50比重びん50mL	12,000	16,000
788	4-3080-01	比重瓶 O55520-025	18,300	21,000
788	4-3080-02	比重瓶 O55520-050	18,300	21,000
788	61-4429-77	O55530-2270比重びん20mL	13,000	18,000
788	4-2253-01	B61800-6100 比重計	4,800	5,300
790	61-0065-12	手持屈折計SK-100R	13,500	16,000
790	61-0065-13	手持屈折計SK-101R	14,400	17,000
790	61-0065-14	手持屈折計SK-102R	15,300	18,000
790	61-0065-15	手持屈折計SK-104R	16,200	19,000
790	61-0065-16	手持屈折計SK-106R	10,800	13,000
790	61-0065-17	手持屈折計SK-107R	10,800	13,000
790	61-0065-18	手持屈折計SK-109R	12,600	15,000
790	61-0065-19	手持屈折計SK-200R	13,500	16,000
790	61-0065-20	手持屈折計SK-201R	13,500	16,000
790	61-0065-21	手持屈折計SK-202R	18,000	21,000
790	61-0096-88	手持屈折計Rシリーズ採光板	810	1,000
790	3-5440-01	光学式屈折計45-01	39,000	52,000
790	3-5440-02	光学式屈折計45-02	39,000	52,000
790	3-5440-04	光学式屈折計45-03	39,000	52,000
790	3-5440-05	光学式屈折計45-08	39,000	52,000
790	3-5440-06	光学式屈折計45-05	39,000	52,000
790	3-5440-07	光学式屈折計45-06	39,000	52,000
790	3-5440-08	光学式屈折計45-65	46,000	56,000
791	3-6580-01	手持屈折計 RAB-10	9,800	10,500
791	3-6580-02	手持屈折計 RAB-18	9,800	10,500
791	3-6580-03	手持屈折計 RAB-20	9,800	10,500
791	3-6580-04	手持屈折計 RAB-32	9,800	10,500
791	3-6580-05	手持屈折計 RAB-50	9,800	10,500
791	3-6580-06	手持屈折計 RAB-60	9,800	10,500
791	3-6580-07	手持屈折計 RAB-62	9,800	10,500
791	3-6580-09	手持屈折計 RAB-82	9,800	10,500
791	3-6580-10	手持屈折計 RAB-92	9,800	10,500
791	3-6529-01	食塩濃度屈折計 RAS-28	9,800	10,500
791	3-6528-01	海水濃度屈折計 RAW5-100	15,000	16,000
791	3-6527-01	アルコール濃度計 DAAL-25	22,000	23,500
791	3-6534-01	ブライン濃度屈折計 RAS-050	20,000	21,500
792	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	312,000	330,000
792	3-6450-01	デジタル塩分計 ASSC500	6,900	7,300
793	4-1902-01	Salt-free 2500 塩分計	21,000	22,200
794	2-6144-21	水分計 MB23	114,000	119,000
794	2-6144-22	水分計 MB25	176,000	183,000
795	62-1362-67	MB120 ハロゲン水分計	223,000	232,000
795	62-1362-68	MB90 ハロゲン水分計	187,000	194,000
795	3-6557-01	ハロゲン水分計 HM1105	89,800	96,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
795	3-6557-02	ハロゲン水分計 HMA1101	149,800	160,000
795	3-6557-11	測定用アルミニウム皿 50枚	3,200	3,400
803	1-3781-01	テストピース4辺折200×50×0.3	3,000	3,900
803	1-3781-02	テストピース4辺折200×80×0.3	4,500	5,850
803	1-3781-03	テストピース4辺折200×100×0.3	6,700	8,710
803	1-3781-04	ラワン合板 テストピース	6,700	9,380
803	1-3781-05	シナ合板 テストピース	8,400	9,740
803	1-3781-06	ブナ単板 テストピース	18,400	21,200
803	1-3781-07	カバ単板 テストピース	11,700	13,500
803	1-3781-08	檜単板 テストピース	30,000	34,500
803	1-3781-09	ダグラスファー単板 テストピース	16,700	19,200
803	1-3781-10	スギ単板 テストピース	16,700	19,200
803	1-3781-11	チーク テストピース	18,400	21,200
803	1-3781-12	NR(天然ゴム) テストピース	12,500	15,000
803	1-3781-13	CR(クロロプレン) テストピース	9,200	11,000
803	1-3781-14	NBR(ニトリルゴム) テストピース	9,200	11,000
803	1-3781-15	SBRスチレンブタジエンゴムテストピース	9,200	11,000
803	1-3781-16	EPエチレンプロピレンゴム テストピース	9,200	11,000
803	1-3781-20	コロニアル テストピース	7,500	9,000
803	1-3781-21	ケイカル比重 テストピース	6,700	7,370
803	1-3781-22	カチオン電着塗装 テストピース	33,400	36,700
803	1-3781-23	カラー鋼板 テストピース	6,700	8,040
803	1-3781-24	トタン テストピース	6,700	8,040
803	1-3781-25	ガルバニウム鋼板 テストピース	6,700	8,040
803	1-3781-26	アスファルトフェルト430 テストピース	12,500	15,000
803	1-3781-27	ブリキ皿 テストピース	15,000	18,000
803	1-3782-01	テストピース SPCC-SB 100枚	6,830	8,830
803	1-3782-02	テストピース SPCC-SD 100枚	6,330	8,330
803	1-3880-01	テストピース A1050P 100枚	12,500	15,000
803	1-3880-02	テストピース A5052P 100枚	12,500	15,000
803	1-3881-01	テストピース SUS304 100枚	19,000	22,700
803	1-3881-02	テストピース SUS430 100枚	19,000	22,700
803	1-3882-01	テストピース ABS(黒) 50枚	6,500	7,750
803	1-3882-02	テストピース ABS(白) 50枚	6,500	7,750
803	1-3882-03	テストピース PVC(グレー) 50枚	6,000	7,170
803	1-3882-04	テストピース PC(透明) 50枚	7,250	8,670
803	2-9850-01	ブラスト板SS400 片面サンド 50枚	12,100	17,500
803	2-9850-02	ブラスト板SS400 両面サンド 50枚	16,700	24,200
803	2-9850-03	ブラスト板SS400両面ショット 50枚	20,400	29,600
803	2-9850-04	ブラスト板SS400両面グリット 50枚	20,400	29,600
803	2-9851-01	アルミ処理板A1050Pアロジン1200	15,000	18,000
803	2-9851-02	アルミ処理板A5052Pアロジン1200	15,000	18,000
803	2-9851-03	アルミ処理板A1050Pアロジン1000	15,000	18,000
803	2-9851-04	アルミ処理板A5052Pアロジン1000	15,000	18,000
803	2-9852-01	アルミ処理板A1050Pアルマイト加工	16,000	19,200
803	2-9852-02	アルミ処理板A5052Pアルマイト加工	16,000	19,200
803	2-9852-13	アルミ板A6063Sアルマイト加工 百枚	11,000	13,200
803	2-9853-01	SUS表面仕上板 BA(鏡面) 50枚	17,500	21,000
803	2-9853-02	ステンレス表面仕上板 HL仕上げ 50枚	17,500	21,000
803	2-9854-01	SPCC-SD カチオン電着塗装 50枚	15,000	18,000
803	2-9855-02	テストピースプラスチック板FRP 50枚	19,000	21,800
803	2-9855-03	テストピースプラスチック板PBT 50枚	19,300	21,100
803	2-9856-01	テスト用化成処理鋼板PB-N144 百枚	25,200	30,200
803	2-9856-02	テストピース化成処理鋼板PB-L3020	36,000	43,200
803	2-9856-03	テスト用化成処理鋼板PF-525T 百枚	26,000	31,200
803	2-9858-01	テストピーススレート板 100枚	9,830	11,800
803	1-3784-01	テストピースカーシェイプ	3,000	3,600
803	1-3783-01	隠ぺい率試験紙検定品 100枚	24,000	26,300
803	1-3783-06	隠ぺい率試験紙HP板(タテ白黒)	30,000	34,500
804	2-9572-01	バーコーターNo.3	14,500	16,000
804	2-9572-02	バーコーターNo.4	14,500	16,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
804	2-9572-03	バーコーターNo.5	14,500	16,000
804	2-9572-04	バーコーターNo.6	14,500	16,000
804	2-9572-05	バーコーターNo.7	14,500	16,000
804	2-9572-06	バーコーターNo.8	14,500	16,000
804	2-9572-07	バーコーターNo.9	14,500	16,000
804	2-9572-08	バーコーターNo.10	14,500	16,000
804	2-9572-09	バーコーターNo.12	14,500	16,000
804	2-9572-10	バーコーターNo.14	14,500	16,000
804	2-9572-11	バーコーターNo.16	14,500	16,000
804	2-9572-12	バーコーターNo.18	14,500	16,000
804	2-9572-13	バーコーターNo.20	14,500	16,000
804	2-9572-14	バーコーターNo.22	14,500	16,000
804	2-9572-15	バーコーターNo.24	14,500	16,000
804	2-9572-16	バーコーターNo.26	14,500	16,000
804	2-9572-17	バーコーターNo.28	14,500	16,000
804	2-9572-18	バーコーターNo.30	14,500	16,000
804	2-9572-19	バーコーターNo.32	14,500	16,000
804	2-9572-20	バーコーターNo.34	14,500	16,000
804	2-9572-21	バーコーターNo.36	14,500	16,000
804	2-9572-22	バーコーターNo.38	14,500	16,000
804	2-9572-23	バーコーターNo.40	14,500	16,000
804	2-9572-24	バーコーターNo.42	14,500	16,000
804	2-9572-25	バーコーターNo.44	14,500	16,000
804	2-9572-26	バーコーターNo.46	14,500	16,000
804	2-9572-27	バーコーターNo.48	14,500	16,000
804	2-9572-28	バーコーターNo.50	14,500	16,000
804	2-9572-29	バーコーターNo.55	14,500	16,000
804	2-9572-30	バーコーターNo.65	14,500	16,000
804	2-9572-31	バーコーターNo.70	14,500	16,000
804	2-9572-32	バーコーターNo.75	14,500	16,000
805	3-8278-02	スピコーター ACT-220AⅡ	650,000	700,000
805	3-8278-03	スピコーター ACT-300AⅡ	730,000	800,000
808	3-7111-01	錠剤硬度計 TH-1 アナログタイプ	177,000	198,000
810	1-1024-01	ハンドタコメーター HT-3200	21,000	24,000
810	1-1024-02	ハンドタコメーター HT-4200	25,000	28,000
810	1-1024-03	ハンドタコメーター部品 KS-100	5,000	5,500
810	1-1024-04	ハンドタコメーター部品 KS-200	2,000	2,500
810	1-1024-05	ハンドタコメーター部品 KS-300	1,000	1,500
810	1-1024-06	ハンドタコメーター部品 KS-700	3,500	8,000
810	1-1024-17	ハンドタコメーター部品 HT-011	3,000	3,200
810	1-1024-01-20	ハンドタコメーターHT-3200 校正付	36,000	39,000
810	1-1024-02-20	ハンドタコメーターHT-4200 校正付	40,000	43,000
811	61-0105-38	testo477LEDストロボスコープ	130,000	140,000
812	2-1430-21	デジタルフォースゲージ DST-20N	65,000	68,000
812	2-1430-22	デジタルフォースゲージ DST-50N	65,000	68,000
812	2-1430-23	デジタルフォースゲージ DST-200N	65,000	68,000
812	2-1430-24	デジタルフォースゲージ DST-500N	65,000	68,000
812	2-1430-12	手動計測スタンドSVL-1000N	73,800	75,000
813	2-1429-01	メカニカルフォースゲージ FB-20N	39,000	41,000
813	2-1429-02	メカニカルフォースゲージ FB-50N	39,000	41,000
813	2-1429-03	メカニカルフォースゲージ FB-200N	39,000	41,000
813	2-1429-04	メカニカルフォースゲージ FB-500N	39,000	41,000
813	2-1428-01	メカニカルフォースゲージ PS-20N	50,000	52,000
813	2-1428-02	メカニカルフォースゲージ PS-50N	50,000	52,000
813	2-1428-03	メカニカルフォースゲージ PS-200N	50,000	52,000
813	2-1428-04	メカニカルフォースゲージ PS-500N	50,000	52,000
813	2-1431-22	デジタルフォースゲージZTA-50N	98,000	105,000
813	2-1431-12	計測スタンド MX-500N	205,000	220,000
813	2-1431-13	電動計測スタンドMX2-500N	245,000	255,000
813	2-1431-32	計測スタンド MX2-1000N	370,000	380,000
813	2-1428-11	引張用アタッチメント GC-1100	10,000	11,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
813	2-1428-12	引張用アタッチメント GC-1200	12,000	13,000
813	2-1428-13	引張用アタッチメント FC-21	10,000	11,000
813	2-1428-14	引張用アタッチメント FC-20	10,000	11,000
813	2-1428-15	引張用アタッチメント FC-40	10,000	11,000
813	2-1428-17	引張用アタッチメント PGC-0510	25,000	26,000
813	2-1428-19	引張用アタッチメント GP-15	25,000	26,000
817	4-1658-01	DTM-01 融点測定器	159,000	169,000
817	4-1658-02	DTM-02 融点測定器	159,000	169,000
820	2-9192-01	デュヌイ表面張力試験機D型	150,000	180,000
822	3-9814-01	X線分析計VLW-CXC-A1-J-JA	3,400,000	3,500,000
826	2-4073-01	双眼実体顕微鏡単一倍率S-20L 20×	28,000	29,500
826	2-4074-11	双眼実体顕微鏡ST30RDL10~20×	43,100	45,400
826	2-4074-12	双眼実体顕微鏡ST30RDL20~40×	43,100	45,400
826	2-4074-13	ST30RDLLED10×/20×顕微鏡	43,100	45,400
826	2-4074-14	ST30RDLLED20×/40×顕微鏡	43,100	45,400
827	1-3444-01	実体顕微鏡ST-30R/DL-LED	40,000	42,100
827	1-3444-02	実体顕微鏡 ST-40R/DL-LED	44,000	46,300
827	1-7058-21	双眼実体顕微鏡 YLC-ST-115	62,000	65,300
827	1-7058-15	LEDリングランプ MIC-096Q	30,000	31,600
828	2-2633-11	NSZ-405 ズーム双眼実体顕微鏡	92,600	97,500
828	1-1925-01	ズーム実体顕微鏡 CP745 双眼	108,000	113,700
828	1-1925-02	ズーム実体顕微鏡 CP745 三眼	120,000	126,400
828	3-107-01	ズーム実体顕微鏡 VS-1B-GN	133,000	140,100
828	3-107-02	ズーム実体顕微鏡 VS-1T-GN	140,000	147,500
828	3-9813-01	実体顕微鏡 SZ61-SET	153,600	158,000
828	3-9813-02	実体顕微鏡 SZ-LW61-1-6	49,100	56,400
830	3-106-01	双眼実体顕微鏡 DE-263	120,000	126,400
830	3-106-11	双眼実体顕微鏡 UVカットフィルター	6,000	6,300
830	1-1926-01	ズーム双眼実体顕微鏡 SZ-8000	118,000	124,300
830	1-1926-02	ズーム三眼実体顕微鏡 SZ-8003	120,000	126,400
831	3-6303-01	ズーム実体顕微鏡 CP-745B-U	159,500	168,000
831	3-6303-02	ズーム実体顕微鏡 CP-745T-U	182,500	192,200
831	3-6349-11	ズーム実体顕微鏡 VS-1B	115,000	121,100
831	3-6349-12	ズーム実体顕微鏡 VS-1T	150,000	158,000
831	3-6354-01	顕微鏡用オプションレンズAXLS0.5X	12,000	12,600
831	3-6354-04	AXLS-0.75X オプションレンズ	18,000	18,900
831	3-6354-03	AXLS-1.5X オプションレンズ	18,000	18,900
831	3-6354-02	実体顕微鏡用オプションレンズAXLS2X	14,500	15,300
831	3-9513-01	実体顕微鏡用LED照明装置MIC-206	26,000	27,100
832	1-2246-01	LEDリング照明NSL30-AD12	19,800	21,000
832	1-9940-01	実体顕微鏡用LED照明装置MIC-199	26,000	27,400
832	3-6683-01	LEDリング照明 ARL-48S	12,500	13,000
832	3-6683-02	LEDリング照明 ARL-64W	16,800	17,500
832	3-6683-03	LEDリング照明 ARL-144W	21,000	22,000
834	1-1928-01	金属顕微鏡 MT-320	198,000	208,600
834	1-1928-02	MT-323 金属顕微鏡	220,000	231,800
835	4-1955-01	E-300HQ-LED Corded顕微鏡	54,000	56,900
835	3-6305-01	生物顕微鏡 E-110	53,000	55,600
835	1-3348-01	クラシック生物顕微鏡BM-322	65,000	68,500
835	3-9928-01	クラシック生物顕微鏡BM-322-LED	85,000	89,500
835	3-9928-02	クラシック生物顕微鏡BM-323-LED	88,000	92,700
836	3-6300-01	内蔵顕微鏡M-100FLD Corded	71,000	74,800
836	3-6301-01	デジタル生物顕微鏡 M-81D	92,000	96,700
836	3-6301-02	デジタル生物顕微鏡 M-82D	110,000	115,700
836	1-3445-01	生物顕微鏡M-100FL-LED	36,000	37,900
836	1-3445-02	生物顕微鏡E-300HQ-LED	56,000	59,000
836	1-3445-03	充電式三眼生物顕微鏡 CM-5003	84,000	88,500
836	1-3445-04	E100HQLED Cordless顕微鏡	54,000	56,900
837	2-2626-11	DN-107T LED 生物顕微鏡	133,000	140,100
837	4-2241-01	A-350IF LED 生物顕微鏡	128,000	134,800
837	4-2241-02	A-353IF LED 生物顕微鏡	142,000	149,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
838	8-4171-01	生物顕微鏡 E-136-LED	49,000	51,600
838	8-4171-02	生物顕微鏡 E-138-LED	95,000	100,000
839	1-1927-21	プラノレンズ生物顕微鏡SL-700LED	138,000	145,400
839	1-1927-22	プラノレンズ生物顕微鏡SL700TLED	148,000	155,900
839	1-1927-23	偏光レンズセット SL-700-PLZ	42,000	44,200
839	1-1927-11	暗視野観察プレート SL-700-DF	22,400	23,600
839	1-1927-12	位相差観察キット SL-700-DC1	109,000	114,800
839	1-1927-13	位相差観察キット SL-700-DC2	133,000	140,100
839	1-1927-14	ACC-070 Cマウントアダプター	18,000	18,900
839	1-1927-27	OBJ-PL100XWater レンズ	50,000	52,700
839	1-1927-24	SL-700 OBJ60X レンズ	28,000	29,500
839	1-1927-25	SL-700 OBJ20X レンズ	20,000	21,000
839	1-1927-26	SL-700 OBJ2X レンズ	25,000	26,300
839	1-1927-15	SL-700 DFS オプションレンズ	9,000	9,500
839	3-6352-01	単眼偏光顕微鏡 PL-8510	128,000	134,800
840	3-6353-01	双眼偏光顕微鏡 PL-209	365,000	384,500
840	3-6353-02	偏光顕微鏡 PL-213	382,000	402,400
842	1-1929-11	倒立顕微鏡 RD-50	350,000	368,700
842	4-1952-01	PRESIO1030LED 観察用顕微鏡	49,800	52,500
842	3-6350-11	デジタルマイクロスコープ DX-012B	12,100	12,700
843	1-2192-01	マイクロスコープDMS-1300106	290,000	298,000
843	1-7061-12	顕微鏡モニターカメラ MIC-141	75,000	79,000
843	1-7061-13	顕微鏡モニターカメラ MIC-142	89,500	94,300
843	2-2627-21	HDCE-X1USB接続デジタルカメラ	38,200	40,200
843	2-2627-22	HDCE-X2USB接続デジタルカメラ	58,600	61,700
843	2-2627-23	HDCE-X3USB接続デジタルカメラ	79,000	83,200
844	3-6355-01	ビデオ接眼カメラ MIC-132	33,000	34,600
845	4-2895-01	MIC-143C デジタル顕微鏡カメラ	120,000	126,400
845	4-2895-11	ACC-060 デジタル顕微鏡カメラ	22,000	23,100
845	4-2895-12	ACC-061 デジタル顕微鏡カメラ	6,000	6,300
845	3-6359-11	デジタル顕微鏡カメラ MIC-139R	30,500	32,100
845	3-6359-12	デジタル顕微鏡カメラ MIC-140R	40,800	43,000
845	3-098-01	液晶付デジタルカメラ DP-451	60,000	63,000
847	4-449-01	デジタルマイクロスコープ SDM200	9,800	10,300
849	3-6356-01	デジタルマイクロスコープDX-038S	32,000	33,400
851	4-554-01	デジタルマイクロスコープ WAT3045	49,800	52,500
853	1-8799-06	ライトソースKL1600LED	98,000	101,000
853	1-8799-31	ライトソースKL2500LED	162,000	165,000
853	1-8799-32	ライトソースKL1500HAL	105,000	111,000
853	1-8799-14	ライトガイド-1 154101	20,000	22,000
853	1-8799-15	ライトガイド-2 154202	37,000	39,000
853	1-8799-21	ダブルライトガイド 155204	41,000	42,000
853	1-8799-16	インサートフィルター青 258302	13,900	16,200
853	1-8799-17	インサートフィルター赤 258303	9,500	11,000
853	1-8799-18	インサートフィルター緑 258304	9,500	11,000
853	1-8799-19	インサートフィルター黄 258305	9,500	11,000
853	1-2027-02	インサートフィルターハロゲン258307	4,700	5,100
853	2-2850-21	ファイバ照明LED光源KL300LED	48,000	52,000
853	2-2850-11	シングルライトガイド 170101	15,000	17,000
853	2-2850-12	ダブルライトガイド 170202	27,000	30,000
853	2-2850-13	フォーカスレンズ(単体) 158210	5,000	5,300
853	2-2850-14	円形支柱取付用ブラケット 120225	4,500	4,800
853	2-2850-15	円形支柱取付用ブラケット 120229	4,500	4,800
853	2-2850-16	円形支柱取付用ブラケット 120232	4,500	4,800
853	2-2850-17	円形支柱取付用ブラケット 120235	4,500	4,800
854	2-232-13	ルミナエースLA150UEリングガイド付	148,000	163,500
854	2-232-24	ルミナエースLA-150UE 2分岐付	119,600	137,500
854	1-7371-01	ハロゲン光源装置 LA-150FBU	173,000	194,500
854	1-1277-31	LED光源 LA-HDF108AA	70,000	77,000
854	1-1277-32	LED光源 LA-HDF158AA	75,000	82,500
854	1-1277-33	LED光源 LA-HDF100NA	55,000	60,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
854	1-1277-11	標準高集光レンズ SH-F30	4,300	5,500
855	3-6702-01	LED光源 AS3000	38,000	40,000
855	3-6702-11	シングルセミロックPFS6H500IR1	9,800	10,500
855	3-6702-12	ダブルセミロックPFS6H500IR2	19,800	21,000
855	3-6702-23	シングルアンロックPFS6H500F1	9,000	9,600
855	3-6702-24	ダブルアンロックPFS6H500F2	18,000	19,000
856	4-538-01	LEDフレキシブル光源 DAL160	26,500	28,000
857	4-1954-01	MS-095 XYテーブル	22,000	23,200
857	1-2193-01	接写撮影台NS-CPS360N	13,000	15,000
857	4-1953-01	ACC-080 Cマウントアダプター	11,000	11,600
857	3-6302-01	カメラアダプタMIC130Canon	32,000	33,700
857	3-6302-02	カメラアダプタMIC130Nikon	32,000	33,700
858	3-6315-01	マイクロスケール CSMM-001	4,600	4,800
858	2-876-51	レンズクリーナー3 5 500枚	4,090	4,710
858	2-876-01	レンズクリーナー3 100枚	1,060	1,220
861	3-5383-01	ハイスピードカメラ 9501	398,000	428,000
863	4-2499-01	W1149 Wi-Fiファイバースコープ	57,000	64,200
863	4-2498-01	W2145 Wi-Fiファイバースコープ	148,000	168,000
863	3-9973-01	防水工業用内視鏡 TF2989BMX80	29,800	31,300
863	3-9973-11	防水工業用内視鏡 プロープ1M	39,800	41,800
863	3-9973-12	防水工業用内視鏡 プロープ2M	49,800	52,300
863	3-9973-13	極細プロープ TF-XC0120HVGA	425,000	447,000
864	3-6125-01	工業用内視鏡 F300-6.0mm1m	198,000	199,500
865	2-987-01	内視鏡F300-49SWITCH1MSR	158,000	165,000
865	1-388-01	ファイバースコープPST-2486	72,800	76,000
865	1-388-11	交換用ケーブル3.9mm×1M	52,200	54,600
865	1-388-12	交換用ケーブル5.5mm×1M	46,900	49,100
865	1-571-01	ファイバースコープPST2486ESAR2	148,000	155,000
865	1-571-11	交換用ケーブル 5.5mm×1M	105,000	110,000
866	1-7493-01	ムッフ ML-13	550	650
866	6-688-03	丸型クランプ 小 15~30mm	1,300	1,500
866	3-5540-12	LEDデスクライト LDL-302-W	5,600	5,880
866	3-5540-13	LEDデスクライト LDL-502-W	6,900	7,250
869	3-7442-11	フレキシブル形スタンド ST-F400	15,000	30,000
870	3-695-01	人工太陽照明灯 XC-500A	720,000	800,000
870	3-695-07	人工太陽照明灯 XC-500ASS	920,000	1,000,000
870	3-695-02	人工太陽照明灯 XC-500AF	720,000	800,000
870	3-695-08	人工太陽照明灯 XC-500AFSS	920,000	1,000,000
870	3-695-03	人工太陽照明灯 XC-500B	720,000	800,000
870	3-695-09	人工太陽照明灯 XC-500BSS	920,000	1,000,000
870	3-695-04	人工太陽照明灯 XC-500BF	720,000	800,000
870	3-695-10	人工太陽照明灯 XC-500BFSS	920,000	1,000,000
870	3-695-05	人工太陽照明灯 XC-500E	864,000	944,000
870	3-695-11	人工太陽照明灯 XC-500ESS	1,064,000	1,144,000
870	3-695-06	人工太陽照明灯 XC-500EF	864,000	944,000
870	3-695-12	人工太陽照明灯 XC-500EFSS	1,064,000	1,144,000
870	2-1181-01	人工太陽照明灯 XC-100A	220,000	260,000
870	2-1181-34	人工太陽照明灯 XC-100ASS	275,000	315,000
870	2-1181-02	人工太陽照明灯 XC-100AF	220,000	260,000
870	2-1181-35	人工太陽照明灯 XC-100AFSS	275,000	315,000
870	2-1181-03	人工太陽照明灯 XC-100B	220,000	260,000
870	2-1181-36	人工太陽照明灯 XC-100BSS	275,000	315,000
870	2-1181-31	人工太陽照明灯 XC-100BF	220,000	260,000
870	2-1181-37	人工太陽照明灯 XC-100BFSS	275,000	315,000
870	2-1181-32	人工太陽照明灯 XC-100E	313,000	353,000
870	2-1181-38	人工太陽照明灯 XC-100ESS	368,000	408,000
870	2-1181-33	人工太陽照明灯 XC-100EF	313,000	353,000
870	2-1181-39	人工太陽照明灯 XC-100EFSS	368,000	408,000
872	4-2501-01	A62A マグネットLEDライト	4,800	5,000
873	1-1841-31	電池式UVランプ UV4B	13,400	14,100
873	1-1841-41	電池式UV交換用ランプ BLE-220B	9,300	9,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
873	4-2813-03	B74ブラックUV 首振りハンドライト	4,600	5,450
873	63-1860-97	B74 首振り 黒 600LM 充電式	3,600	4,350
873	63-1860-96	B74 首振り 赤 600LM 充電式	3,600	4,350
873	4-2813-01	B74 ブルー 首振りハンドライト	3,600	4,350
879	2-185-02	ライトルーペ SL-40 カバー付	27,400	33,000
886	4-2240-01	LP-15XDL ライト付15倍ルーペ	7,000	7,300
902	4-2945-01	T1-3 光フローリアクターシステム	300,000	326,000
902	4-2945-02	T1-6 光フローリアクターシステム	300,000	326,000
902	4-2945-03	T1-12 光フローリアクターシステム	350,000	369,000
903	4-485-01	M型標準ノギス MAC100	3,400	3,580
903	4-485-02	M型標準ノギス MAC150	3,400	3,580
903	4-485-03	M型標準ノギス MAC200	4,600	4,800
903	4-485-04	M型標準ノギス MAC300	8,800	9,200
903	4-485-01-20	M型標準ノギスMAC100 校正証明書付	7,400	7,580
903	4-485-02-20	M型標準ノギスMAC150 校正証明書付	7,400	7,580
903	4-485-03-20	M型標準ノギスMAC200 校正証明書付	8,600	8,800
903	4-485-04-20	M型標準ノギスMAC300 校正証明書付	12,800	13,200
903	6-5710-01-20	M型ノギス 15cm M 校正証明書付	10,800	12,300
903	6-5710-02-20	M型ノギス 20cm M 校正証明書付	14,000	16,000
903	4-484-01	デジタルノギス BDC100	6,000	6,300
903	4-484-02	デジタルノギス BDC150	6,700	7,000
903	4-484-03	デジタルノギス BDC200	10,000	10,500
903	4-484-04	デジタルノギス BDC300	16,000	16,800
903	4-484-11	デジタルノギス DA210	19,800	20,800
903	4-484-01-20	デジタルノギスBDC100 校正証明書付	10,000	10,300
903	4-484-02-20	デジタルノギスBDC150 校正証明書付	10,700	11,000
903	4-484-03-20	デジタルノギスBDC200 校正証明書付	14,000	14,500
903	4-484-04-20	デジタルノギスBDC300 校正証明書付	20,000	20,800
904	4-3086-02	デジタルノギス P02 110-120	1,600	1,700
906	4-574-01	デジタルデプスゲージ DPG150	11,000	11,500
906	4-574-02	デジタルデプスゲージ DPG200	11,000	11,500
906	4-574-01-20	デジタルデプスゲージDPG150校正書付	17,000	17,500
906	4-574-02-20	デジタルデプスゲージDPG200校正書付	19,000	19,500
907	4-575-01	デジタルマイクロメーター DM025	11,000	11,500
907	4-575-01-20	デジタルマイクロメーターDM025校正	15,000	15,500
907	4-577-01	標準外側マイクロメーター SOM025	4,800	5,000
907	4-577-01-20	マイクロメーターSOM025 校正書付	8,800	9,000
908	4-573-01	マイクロメータースタンド MMS025	3,300	3,480
909	3-688-01	シックネスゲージ RS-09407	1,250	1,520
911	4-576-01	デジタルハイトゲージ DHG300	49,800	52,000
911	4-576-02	デジタルハイトゲージ DHG600	98,000	103,000
911	4-576-01-20	デジタルハイトゲージDHG300校正書付	58,800	61,000
911	4-576-02-20	デジタルハイトゲージDHG600校正書付	107,000	112,000
911	3-7359-01-20	スケール直尺15cm赤数字入 校正証明書付	11,310	4,310
911	3-7359-02-20	スケール直尺30cm赤数字入 校正証明書付	11,660	4,660
911	3-7359-03-20	スケール直尺60cm赤数字入 校正証明書付	12,760	5,760
911	3-9321-01	直定規 EL101	6,500	7,200
911	3-9321-02	直定規 EL102	10,500	11,000
911	3-9321-03	直定規 EL104	19,600	21,000
911	3-9321-04	直定規 EL105	21,000	23,000
911	3-9321-05	直定規 EL106	50,000	55,000
911	3-9321-06	直定規 EL107	102,000	112,000
914	4-1542-01	396 ワイドヘッド多目的バイスジュニア	19,000	20,200
914	4-1543-01	350 ワイドヘッド多目的バイス	28,000	29,800
914	4-1544-01	324 電気作業用バイス	28,000	29,800
914	4-1545-01	201 パナバイスJr. O. 6kg	8,500	9,000
915	8-074-01	フルターンバイス スタンダード	15,100	16,100
915	8-074-02	フルターンバイス 吸盤式	21,200	22,500
917	3-9322-01	石製精密定盤 BA201	60,000	64,000
917	3-9322-02	石製精密定盤 BA202	83,000	89,000
917	3-9322-03	石製精密定盤 BA203	143,000	153,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
917	3-9322-04	石製精密定盤 BA204	150,000	160,000
917	3-9322-05	石製精密定盤 BA205	189,000	202,000
917	3-9322-06	石製精密定盤 BA206	214,000	229,000
917	3-9322-07	石製精密定盤 BA207	427,000	457,000
917	3-9322-08	石製精密定盤 BA301	48,000	51,000
917	3-9322-09	石製精密定盤 BA302	66,000	71,000
917	3-9322-10	石製精密定盤 BA303	119,000	127,000
917	3-9322-11	石製精密定盤 BA304	121,000	129,000
917	3-9322-12	石製精密定盤 BA305	158,000	169,000
917	3-9322-13	石製精密定盤 BA306	172,000	184,000
917	3-9322-14	石製精密定盤 BA307	338,000	362,000
917	3-9325-01	水準器 524A×0.05	29,000	33,000
917	3-9325-02	水準器 524A×0.1	28,000	32,000
917	3-9325-03	水準器 524B×0.5	25,000	28,000
917	3-9325-04	水準器 524B×2.0	24,000	27,000
917	3-9325-05	水準器 524C×0.5	20,000	23,000
917	3-9325-06	水準器 524C×2.0	19,000	22,000
917	3-9325-07	水準器 524D×0.02	33,000	38,000
917	3-9325-08	水準器 524D×0.05	32,000	37,000
917	3-9325-09	水準器 524D×0.1	32,000	37,000
919	2-5134-01	角度計 BB01B	9,600	10,300
920	3-7263-01	エコミーコンベックス EMT316	220	240
920	3-7263-02	エコミーコンベックス EMT519	300	320
922	3-7214-11	スーパーウェットマーカ S15525	200	210
922	3-7214-12	スーパーウェットマーカ S15526	200	210
922	3-7214-13	スーパーウェットマーカ S15527	200	210
922	3-7214-14	スーパーウェットマーカ S15528	200	210
922	3-7214-16	スーパーウェットマーカ S15530	200	210
922	3-7214-18	スーパーウェットマーカ S15532	200	210
922	3-7214-61	スーパウェットマーカS15505 12本	2,100	2,200
922	3-7214-62	スーパウェットマーカS15506 12本	2,100	2,200
922	3-7214-63	スーパウェットマーカS15507 12本	2,100	2,200
922	3-7214-64	スーパウェットマーカS15508 12本	2,100	2,200
922	3-7214-65	スーパウェットマーカS15509 12本	2,100	2,200
922	3-7214-66	スーパウェットマーカS15510 12本	2,100	2,200
922	3-7214-67	スーパウェットマーカS15511 12本	2,100	2,200
922	3-7214-68	スーパーウェットマーカ S15512	2,100	2,200
922	3-7216-01	石花マーキングチョーク S15425	70	80
922	3-7216-02	石花マーキングチョーク S15426	70	80
922	3-7216-03	石花マーキングチョーク S15427	70	80
922	3-7216-04	石花マーキングチョーク S15428	70	80
922	3-7216-05	石花マーキングチョーク S15429	70	80
922	3-7216-06	石花マーキングチョーク S15430	70	80
922	3-7216-07	石花マーキングチョーク S15431	70	80
922	3-7216-08	石花マーキングチョーク S15432	70	80
922	3-7216-09	石花マーキングチョーク S15433	70	80
922	3-7216-10	石花マーキングチョーク S15434	70	80
922	3-7216-11	石花マーキングチョーク S15435	70	80
922	3-7216-12	石花マーキングチョーク S15436	70	80
922	3-7216-51	石花マーキングチョークS15405 24本	1,200	1,280
922	3-7216-52	石花マーキングチョークS15406 24本	1,200	1,280
922	3-7216-53	石花マーキングチョークS15407 24本	1,200	1,280
922	3-7216-54	石花マーキングチョークS15408 24本	1,200	1,280
922	3-7216-55	石花マーキングチョークS15409 24本	1,200	1,280
922	3-7216-56	石花マーキングチョークS15410 24本	1,200	1,280
922	3-7216-57	石花マーキングチョークS15411 24本	1,200	1,280
922	3-7216-58	石花マーキングチョークS15412 24本	1,200	1,280
922	3-7216-59	石花マーキングチョークS15413 24本	1,200	1,280
922	3-7216-60	石花マーキングチョークS15414 24本	1,200	1,280
922	3-7216-61	石花マーキングチョークS15415 24本	1,200	1,280
922	3-7216-62	石花マーキングチョークS15416 24本	1,200	1,280

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
922	3-7215-01	大型マーキングチョーク S30021	180	190
922	3-7215-02	大型マーキングチョーク S30022	180	190
922	3-7215-03	大型マーキングチョーク S30023	180	190
922	3-7215-04	大型マーキングチョーク S30024	180	190
922	3-7215-05	大型マーキングチョーク S30025	180	190
922	3-7215-06	大型マーキングチョーク S30026	180	190
922	3-7215-07	大型マーキングチョーク S30027	180	190
922	3-7215-08	大型マーキングチョーク S30028	180	190
922	3-7215-09	大型マーキングチョーク S30029	180	190
922	3-7215-10	大型マーキングチョーク S30030	180	190
922	3-7215-11	大型マーキングチョーク S30031	180	190
922	3-7215-12	大型マーキングチョーク S30032	180	190
922	3-7215-13	大型マーキングチョーク S30033	180	190
922	3-7215-14	大型マーキングチョーク S30054	180	190
922	3-7215-15	大型マーキングチョーク S30055	180	190
922	3-7215-51	太マーキングチョークS30001 12本	1,680	1,730
922	3-7215-52	太マーキングチョークS30002 12本	1,680	1,730
922	3-7215-53	太マーキングチョークS30003 12本	1,680	1,730
922	3-7215-54	太マーキングチョークS30004 12本	1,680	1,730
922	3-7215-55	太マーキングチョークS30005 12本	1,680	1,730
922	3-7215-56	太マーキングチョークS30006 12本	1,680	1,730
922	3-7215-57	太マーキングチョークS30007 12本	1,680	1,730
922	3-7215-58	太マーキングチョークS30008 12本	1,680	1,730
922	3-7215-59	太マーキングチョークS30009 12本	1,680	1,730
922	3-7215-60	太マーキングチョークS30010 12本	1,680	1,730
922	3-7215-61	太マーキングチョークS30011 12本	1,680	1,730
922	3-7215-62	大型マーキングチョーク S30012	1,680	1,730
922	3-7215-63	太マーキングチョークS30013 12本	1,680	1,730
922	3-7215-64	太マーキングチョークS30034 12本	1,680	1,730
922	3-7215-65	太マーキングチョークS30035 12本	1,680	1,730
928	3-7765-01	中央実験台 SAO-1812	322,000	347,000
928	3-7765-02	中央実験台 SAO-2412	400,000	428,000
928	3-7765-03	中央実験台 SAO-3012	498,000	530,000
928	3-7765-04	中央実験台 SAO-3612	570,000	604,000
928	3-7766-01	中央実験台 SAO-1815	368,000	387,000
928	3-7766-02	中央実験台 SAO-2415	432,000	457,000
928	3-7766-03	中央実験台 SAO-3015	540,000	573,000
928	3-7766-04	中央実験台 SAO-3615	648,000	687,000
928	3-8042-01	中央実験台 SAO-1815SY	464,000	487,000
928	3-8042-02	中央実験台 SAO-2415SY	529,000	556,000
928	3-8042-03	中央実験台 SAO-3015SY	643,000	675,000
928	3-8042-04	中央実験台 SAO-3615SY	750,000	788,000
928	3-7773-01	中央実験台 SAJ-1812 本体シロ	463,000	485,000
928	3-7773-02	中央実験台 SAJ-2412 本体シロ	564,000	590,000
928	3-7773-03	中央実験台 SAJ-3012 本体シロ	681,000	714,000
928	3-7773-04	中央実験台 SAJ-3612 本体シロ	812,000	852,000
928	3-7774-01	中央実験台 SAJ-1815 本体シロ	499,000	523,000
928	3-7774-02	中央実験台 SAJ-2415 本体シロ	587,000	614,000
928	3-7774-03	中央実験台 SAJ-3015 本体シロ	724,000	758,000
928	3-7774-04	中央実験台 SAJ-3615 本体シロ	891,000	934,000
929	3-7769-01	中央実験台 SAI-2412	555,000	588,000
929	3-7769-02	中央実験台 SAI-3012	632,000	671,000
929	3-7769-03	中央実験台 SAI-3612	725,000	769,000
929	3-7769-04	中央実験台 SAI-4212	797,000	843,000
929	3-7770-01	中央実験台 SAI-2415	618,000	655,000
929	3-7770-02	中央実験台 SAI-3015	684,000	724,000
929	3-7770-03	中央実験台 SAI-3615	798,000	843,000
929	3-7770-04	中央実験台 SAI-4215	904,000	957,000
929	3-7771-01	中央実験台 SFA-2412 本体シロ	740,000	781,000
929	3-7771-02	中央実験台 SFA-3012 本体シロ	811,000	856,000
929	3-7771-03	中央実験台 SFA-3612 本体シロ	843,000	890,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
929	3-7771-04	中央実験台 SFA-4212 本体シロ	914,000	964,000
929	3-7772-01	中央実験台 SFA-2415 本体シロ	775,000	821,000
929	3-7772-02	中央実験台 SFA-3015 本体シロ	833,000	882,000
929	3-7772-03	中央実験台 SFA-3615 本体シロ	886,000	936,000
929	3-7772-04	中央実験台 SFA-4215 本体シロ	993,000	1,049,000
929	3-7783-01	中央実験台 SAN-2412G 本体シロ	704,000	740,000
929	3-7783-02	中央実験台 SAN-3012G 本体シロ	840,000	882,000
929	3-7783-03	中央実験台 SAN-3612G 本体シロ	978,000	1,027,000
929	3-7783-04	中央実験台 SAN-4212G 本体シロ	1,069,000	1,123,000
929	3-7784-01	中央実験台 SAN-2415G 本体シロ	769,000	807,000
929	3-7784-02	中央実験台 SAN-3015G 本体シロ	891,000	934,000
929	3-7784-03	中央実験台 SAN-3615G 本体シロ	1,049,000	1,102,000
929	3-7784-04	中央実験台 SAN-4215G 本体シロ	1,177,000	1,236,000
930	3-5813-21	サイド実験台 SGA-475	54,000	57,000
930	3-5813-22	サイド実験台 SGA-675	65,000	67,000
930	3-5813-23	サイド実験台 SGA-975	83,000	85,000
930	3-5813-24	サイド実験台 SGA-1275	98,000	102,000
930	3-5813-25	サイド実験台 SGA-1575	140,000	147,000
930	3-5813-26	サイド実験台 SGA-1875	159,000	166,000
930	3-5813-27	サイド実験台 SGA-2475	207,000	217,000
930	3-5813-28	サイド実験台 SGA-3075	283,000	298,000
930	3-5693-21	サイド実験台 SHA-475 本体シロ	59,000	60,000
930	3-5693-22	サイド実験台 SHA-675 本体シロ	66,000	68,000
930	3-5693-23	サイド実験台 SHA-975 本体シロ	84,000	88,000
930	3-5693-24	サイド実験台 SHA-1275 本体シロ	102,000	107,000
930	3-5693-25	サイド実験台 SHA-1575 本体シロ	144,000	151,000
930	3-5693-26	サイド実験台 SHA-1875 本体シロ	168,000	175,000
930	3-5693-27	サイド実験台 SHA-2475 本体シロ	204,000	214,000
930	3-5693-28	サイド実験台 SHA-3075 本体シロ	288,000	303,000
930	3-5824-31	サイド実験台 SIA-475	60,000	63,000
930	3-5824-32	サイド実験台 SIA-675	79,000	82,000
930	3-5824-33	サイド実験台 SIA-975	115,000	119,000
930	3-5824-34	サイド実験台 SIA-1275	148,000	154,000
930	3-5824-35	サイド実験台 SIA-1575	190,000	199,000
930	3-5824-36	サイド実験台 SIA-1875	217,000	228,000
930	3-5824-37	サイド実験台 SIA-2475	295,000	310,000
930	3-5824-38	サイド実験台 SIA-3075	379,000	398,000
930	1-4898-21	サイド実験台 SHA-975R 本体シロ	93,000	97,000
930	1-4898-22	サイド実験台 SHA-1275R 本体シロ	113,000	119,000
930	1-4898-23	サイド実験台 SHA-1875R 本体シロ	185,000	194,000
930	1-4898-24	サイド実験台 SHA-2475R 本体シロ	226,000	237,000
930	1-4898-25	サイド実験台 SHA-3075R 本体シロ	297,000	312,000
931	3-5829-21	サイド実験台 SMA-1275 本体シロ	119,000	126,000
931	3-5829-22	サイド実験台 SMA-1575 本体シロ	151,000	159,000
931	3-5829-23	サイド実験台 SMA-1875 本体シロ	165,000	174,000
931	3-5827-21	サイド実験台 SLA-1275 本体シロ	133,000	140,000
931	3-5827-22	サイド実験台 SLA-1575 本体シロ	163,000	169,000
931	3-5827-23	サイド実験台 SLA-1875 本体シロ	168,000	177,000
931	3-4183-11	サイド実験台 SOA-1875 本体シロ	187,000	197,000
931	3-4183-12	サイド実験台 SOA-2475 本体シロ	223,000	235,000
931	3-4183-13	サイド実験台 SOA-3075 本体シロ	282,000	296,000
931	3-4183-14	サイド実験台 SOA-3675 本体シロ	330,000	347,000
931	3-4184-11	サイド実験台 SOA-1890 本体シロ	216,000	227,000
931	3-4184-12	サイド実験台 SOA-2490 本体シロ	261,000	274,000
931	3-4184-13	サイド実験台 SOA-3090 本体シロ	336,000	353,000
931	3-4184-14	サイド実験台 SOA-3690 本体シロ	377,000	396,000
931	3-2005-21	サイド実験台 SOA-1875SD 本体シロ	197,000	208,000
931	3-2005-22	サイド実験台 SOA-2475SD 本体シロ	236,000	249,000
931	3-2005-23	サイド実験台 SOA-3075SD 本体シロ	294,000	308,000
932	3-4185-11	サイド実験台 SQA-1875	190,000	198,000
932	3-4185-12	サイド実験台 SQA-2475	224,000	235,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
932	3-4185-13	サイド実験台 SQA-3075	280,000	293,000
932	3-4185-14	サイド実験台 SQA-3675	336,000	352,000
932	3-4186-11	サイド実験台 SQA-1890	219,000	230,000
932	3-4186-12	サイド実験台 SQA-2490	267,000	280,000
932	3-4186-13	サイド実験台 SQA-3090	331,000	346,000
932	3-4186-14	サイド実験台 SQA-3690	384,000	403,000
932	3-5830-41	サイド実験台 SQA-1875R本体シロ	198,000	208,000
932	3-5830-42	サイド実験台 SQA-2475R本体シロ	235,000	247,000
932	3-5830-43	サイド実験台 SQA-3075R本体シロ	297,000	312,000
932	3-5717-21	サイド実験台 SVA-1275 本体シロ	139,000	146,000
932	3-5717-22	サイド実験台 SVA-1575 本体シロ	153,000	160,000
932	3-5717-23	サイド実験台 SVA-1875 本体シロ	165,000	174,000
933	3-4348-11	サイド実験台 SYA-475 本体シロ	56,000	59,000
933	3-4348-12	サイド実験台 SYA-675 本体シロ	60,000	63,000
933	3-4348-13	サイド実験台 SYA-975 本体シロ	82,000	85,000
933	3-4348-14	サイド実験台 SYA-1275 本体シロ	97,000	102,000
933	3-4348-15	サイド実験台 SYA-1575 本体シロ	142,000	149,000
933	3-4348-16	サイド実験台 SYA-1875 本体シロ	163,000	171,000
933	3-4348-17	サイド実験台 SYA-2475 本体シロ	194,000	204,000
933	3-4348-18	サイド実験台 SYA-3075 本体シロ	283,000	297,000
933	3-5831-21	サイド実験台 SSA-1575 本体シロ	173,000	182,000
933	3-5831-22	サイド実験台 SSA-1875 本体シロ	211,000	222,000
933	3-5826-21	サイド実験台 SJA-1010 本体シロ	137,000	144,000
933	3-5826-22	サイド実験台 SJA-1111 本体シロ	165,000	174,000
934	3-7854-01	中央実験台 HDO-1812CB	552,000	580,000
934	3-7854-02	中央実験台 HDO-2412CB	642,000	674,000
934	3-7854-03	中央実験台 HDO-3012CB	755,000	793,000
934	3-7854-04	中央実験台 HDO-3612CB	883,000	927,000
934	3-7855-01	中央実験台 HDO-1815CB	603,000	633,000
934	3-7855-02	中央実験台 HDO-2415CB	659,000	693,000
934	3-7855-03	中央実験台 HDO-3015CB	784,000	823,000
934	3-7855-04	中央実験台 HDO-3615CB	919,000	965,000
934	3-7922-01	中央実験台 HCI-2412 本体シロ	722,000	760,000
934	3-7922-02	中央実験台 HCI-3012 本体シロ	775,000	810,000
934	3-7922-03	中央実験台 HCI-3612 本体シロ	807,000	849,000
934	3-7922-04	中央実験台 HCI-4212 本体シロ	947,000	995,000
934	3-7923-01	中央実験台 HCI-2415 本体シロ	775,000	816,000
934	3-7923-02	中央実験台 HCI-3015 本体シロ	818,000	860,000
934	3-7923-03	中央実験台 HCI-3615 本体シロ	865,000	910,000
934	3-7923-04	中央実験台 HCI-4215 本体シロ	1,041,000	1,095,000
934	3-7870-01	中央実験台 HGN-2412G 本体シロ	899,000	945,000
934	3-7870-02	中央実験台 HGN-3012G 本体シロ	1,046,000	1,099,000
934	3-7870-03	中央実験台 HGN-3612G 本体シロ	1,204,000	1,265,000
934	3-7870-04	中央実験台 HGN-4212G 本体シロ	1,352,000	1,422,000
934	3-7871-01	中央実験台 HGN-2415G 本体シロ	979,000	1,029,000
934	3-7871-02	中央実験台 HGN-3015G 本体シロ	1,092,000	1,148,000
934	3-7871-03	中央実験台 HGN-3615G 本体シロ	1,261,000	1,326,000
934	3-7871-04	中央実験台 HGN-4215G 本体シロ	1,417,000	1,490,000
935	3-7858-01	中央実験台 HFB-2412 本体シロ	867,000	912,000
935	3-7858-02	中央実験台 HFB-3012 本体シロ	958,000	1,009,000
935	3-7858-03	中央実験台 HFB-3612 本体シロ	1,071,000	1,128,000
935	3-7858-04	中央実験台 HFB-4212 本体シロ	1,198,000	1,260,000
935	3-7859-01	中央実験台 HFB-2415 本体シロ	918,000	970,000
935	3-7859-02	中央実験台 HFB-3015 本体シロ	975,000	1,028,000
935	3-7859-03	中央実験台 HFB-3615 本体シロ	1,099,000	1,161,000
935	3-7859-04	中央実験台 HFB-4215 本体シロ	1,234,000	1,302,000
935	3-7738-01	中央実験台 HAO-1812FD	435,000	457,000
935	3-7738-02	中央実験台 HAO-2412FD	482,000	506,000
935	3-7738-03	中央実験台 HAO-3012FD	645,000	678,000
935	3-7738-04	中央実験台 HAO-3612FD	785,000	824,000
935	3-7739-01	中央実験台 HAO-1815FD	458,000	481,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
935	3-7739-02	中央実験台 HAO-2415FD	500,000	525,000
935	3-7739-03	中央実験台 HAO-3015FD	674,000	708,000
935	3-7739-04	中央実験台 HAO-3615FD	850,000	893,000
935	3-7730-01	サイド実験台 HSO-675FD	108,000	114,000
935	3-7730-02	サイド実験台 HSO-975FD	116,000	122,000
935	3-7730-03	サイド実験台 HSO-1275FD	129,000	136,000
935	3-7730-04	サイド実験台 HSO-1575FD	177,000	186,000
935	3-7730-05	サイド実験台 HSO-1875FD	219,000	230,000
935	3-7730-06	サイド実験台 HSO-2475FD	258,000	271,000
935	3-7730-07	サイド実験台 HSO-3075FD	353,000	371,000
935	3-7730-08	サイド実験台 HSO-3675FD	437,000	459,000
936	3-4489-11	サイド実験台 HSO-675	77,000	81,000
936	3-4489-12	サイド実験台 HSO-975	86,000	90,000
936	3-4489-13	サイド実験台 HSO-1275	99,000	104,000
936	3-4489-14	サイド実験台 HSO-1575	114,000	120,000
936	3-4489-15	サイド実験台 HSO-1875	157,000	165,000
936	3-4489-16	サイド実験台 HSO-2475	198,000	208,000
936	3-4489-17	サイド実験台 HSO-3075	228,000	241,000
936	3-4489-18	サイド実験台 HSO-3675	313,000	329,000
936	3-4490-11	サイド実験台 HSO-690 本体シロ	100,000	105,000
936	3-4490-12	サイド実験台 HSO-990 本体シロ	110,000	116,000
936	3-4490-13	サイド実験台 HSO-1290 本体シロ	129,000	135,000
936	3-4490-14	サイド実験台 HSO-1590 本体シロ	141,000	148,000
936	3-4490-15	サイド実験台 HSO-1890 本体シロ	204,000	214,000
936	3-4490-16	サイド実験台 HSO-2490 本体シロ	257,000	270,000
936	3-4490-17	サイド実験台 HSO-3090 本体シロ	284,000	298,000
936	3-4490-18	サイド実験台 HSO-3690 本体シロ	407,000	427,000
936	3-4473-11	サイド実験台 HSF-675 本体シロ	117,000	123,000
936	3-4473-12	サイド実験台 HSF-975 本体シロ	126,000	132,000
936	3-4473-13	サイド実験台 HSF-1275 本体シロ	138,000	145,000
936	3-4473-14	サイド実験台 HSF-1575 本体シロ	211,000	220,000
936	3-4473-15	サイド実験台 HSF-1875 本体シロ	253,000	264,000
936	3-4473-16	サイド実験台 HSF-2475 本体シロ	294,000	307,000
936	3-4473-17	サイド実験台 HSF-3075 本体シロ	325,000	340,000
936	3-4473-18	サイド実験台 HSF-3675 本体シロ	409,000	428,000
937	3-4316-11	サイド実験台 HTO-675	100,000	105,000
937	3-4316-12	サイド実験台 HTO-975	108,000	113,000
937	3-4316-13	サイド実験台 HTO-1275	125,000	132,000
937	3-4316-14	サイド実験台 HTO-1575	158,000	166,000
937	3-4316-15	サイド実験台 HTO-1875	207,000	218,000
937	3-4316-16	サイド実験台 HTO-2475	250,000	263,000
937	3-4316-17	サイド実験台 HTO-3075	316,000	332,000
937	3-4316-18	サイド実験台 HTO-3675	414,000	435,000
937	3-4317-11	サイド実験台 HTO-690 本体シロ	123,000	129,000
937	3-4317-12	サイド実験台 HTO-990 本体シロ	132,000	139,000
937	3-4317-13	サイド実験台 HTO-1290 本体シロ	154,000	162,000
937	3-4317-14	サイド実験台 HTO-1590 本体シロ	191,000	201,000
937	3-4317-15	サイド実験台 HTO-1890 本体シロ	253,000	266,000
937	3-4317-16	サイド実験台 HTO-2490 本体シロ	309,000	324,000
937	3-4317-17	サイド実験台 HTO-3090 本体シロ	382,000	401,000
937	3-4317-18	サイド実験台 HTO-3690 本体シロ	506,000	531,000
937	3-4189-11	サイド実験台 HTI-675 本体シロ	144,000	150,000
937	3-4189-12	サイド実験台 HTI-975 本体シロ	152,000	159,000
937	3-4189-13	サイド実験台 HTI-1275 本体シロ	168,000	177,000
937	3-4189-14	サイド実験台 HTI-1575 本体シロ	250,000	261,000
937	3-4189-15	サイド実験台 HTI-1875 本体シロ	299,000	313,000
937	3-4189-16	サイド実験台 HTI-2475 本体シロ	342,000	358,000
937	3-4189-17	サイド実験台 HTI-3075 本体シロ	408,000	427,000
937	3-4189-18	サイド実験台 HTI-3675 本体シロ	506,000	530,000
937	3-5836-21	サイド実験台 HTK-1875 本体シロ	376,000	395,000
937	3-5836-22	サイド実験台 HTK-2475 本体シロ	440,000	463,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
937	3-5836-23	サイド実験台 HTK-3075 本体シロ	527,000	554,000
937	3-5836-24	サイド実験台 HTK-3675 本体シロ	671,000	704,000
939	3-8038-01	サイド実験台 SLA-960SG	132,000	139,000
939	3-8038-02	サイド実験台 SLA-1260SG	145,000	153,000
939	3-8038-03	サイド実験台 SLA-1560SG	176,000	186,000
939	3-8038-04	サイド実験台 SLA-1860SG	186,000	196,000
939	3-8039-01	サイド実験台 SLA-975SG	140,000	147,000
939	3-8039-02	サイド実験台 SLA-1275SG	153,000	161,000
939	3-8039-03	サイド実験台 SLA-1575SG	184,000	194,000
939	3-8039-04	サイド実験台 SLA-1875SG	192,000	202,000
939	3-8040-01	サイド実験台 SNA-960SG	132,000	139,000
939	3-8040-02	サイド実験台 SNA-1260SG	145,000	153,000
939	3-8040-03	サイド実験台 SNA-1560SG	176,000	186,000
939	3-8040-04	サイド実験台 SNA-1860SG	184,000	194,000
939	3-8041-01	サイド実験台 SNA-975SG	140,000	147,000
939	3-8041-02	サイド実験台 SNA-1275SG	153,000	161,000
939	3-8041-03	サイド実験台 SNA-1575SG	184,000	194,000
939	3-8041-04	サイド実験台 SNA-1875SG	192,000	202,000
939	3-7727-01	サイド実験台 HSO-960SG	95,000	100,000
939	3-7727-02	サイド実験台 HSO-1260SG	113,000	119,000
939	3-7727-03	サイド実験台 HSO-1560SG	132,000	139,000
939	3-7727-04	サイド実験台 HSO-1860SG	174,000	183,000
939	3-7728-01	サイド実験台 HSO-975SG	100,000	105,000
939	3-7728-02	サイド実験台 HSO-1275SG	118,000	125,000
939	3-7728-03	サイド実験台 HSO-1575SG	136,000	144,000
939	3-7728-04	サイド実験台 HSO-1875SG	182,000	191,000
939	3-7729-01	サイド実験台 HTO-960SG	116,000	122,000
939	3-7729-02	サイド実験台 HTO-1260SG	140,000	147,000
939	3-7729-03	サイド実験台 HTO-1560SG	174,000	183,000
939	3-7729-04	サイド実験台 HTO-1860SG	221,000	233,000
939	3-7753-01	サイド実験台 HTO-975SG	121,000	128,000
939	3-7753-02	サイド実験台 HTO-1275SG	145,000	153,000
939	3-7753-03	サイド実験台 HTO-1575SG	179,000	188,000
939	3-7753-04	サイド実験台 HTO-1875SG	231,000	244,000
940	4-780-01	電動昇降実験台 PSA-1200	173,000	182,000
940	4-780-02	電動昇降実験台 PSA-1500	183,000	194,000
940	4-780-03	電動昇降実験台 PSA-1800	193,000	204,000
940	3-5838-11	移動式ユニット 4H 本体シロ	55,000	59,000
940	3-5838-12	移動式ユニット 3L 本体シロ	47,000	50,000
940	3-5838-13	移動式ユニット 2H 本体シロ	47,000	50,000
940	3-5838-14	移動式ユニット 2L 本体シロ	43,000	46,000
940	3-5838-15	移動式ユニット 1H 本体シロ	39,000	42,000
941	3-5671-49	移動式ユニット NSW-4	42,000	45,000
941	3-5671-50	移動式ユニット NSW-3	39,000	41,000
941	3-5671-51	移動式ユニット NSW-1.5	36,000	38,000
941	3-5671-52	移動式ユニット NSW-UP	49,800	53,000
942	3-3851-01	中央実験台 SAO-1812CBW	401,000	460,000
942	3-3851-02	中央実験台 SAO-2412CBW	492,000	565,000
942	3-3851-03	中央実験台 SAO-3012CBW	598,000	687,000
942	3-3851-04	中央実験台 SAO-3612CBW	679,000	780,000
942	3-3852-01	中央実験台 SAO-1815CBW	442,000	507,000
942	3-3852-02	中央実験台 SAO-2415CBW	518,000	595,000
942	3-3852-03	中央実験台 SAO-3015CBW	646,000	742,000
942	3-3852-04	中央実験台 SAO-3615CBW	769,000	883,000
942	3-3871-02	中央実験台 SAN-2412EGW	831,000	872,000
942	3-3871-03	中央実験台 SAN-3012EGW	1,032,000	1,083,000
942	3-3871-04	中央実験台 SAN-3612EGW	1,193,000	1,251,000
942	3-3871-05	中央実験台 SAN-4212EGW	1,311,000	1,375,000
942	3-3872-02	中央実験台 SAN-2415EGW	902,000	947,000
942	3-3872-03	中央実験台 SAN-3015EGW	1,088,000	1,142,000
942	3-3872-04	中央実験台 SAN-3615EGW	1,271,000	1,334,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
942	3-3872-05	中央実験台 SAN-4215EGW	1,431,000	1,501,000
943	2-3557-11	中央実験台 HBO-1812W	454,000	523,000
943	2-3557-12	中央実験台 HBO-1815W	513,000	591,000
943	2-3557-13	中央実験台 HBO-2412W	609,000	647,000
943	2-3557-14	中央実験台 HBO-2415W	584,000	672,000
943	2-3557-15	中央実験台 HBO-3012W	687,000	790,000
943	2-3557-16	中央実験台 HBO-3015W	723,000	832,000
943	2-3557-17	中央実験台 HBO-3612W	858,000	988,000
943	2-3557-18	中央実験台 HBO-3615W	902,000	1,038,000
943	3-1280-11	サイド実験台 SQA-1875W	228,000	262,000
943	3-1280-12	サイド実験台 SQA-2475W	269,000	309,000
943	3-1280-13	サイド実験台 SQA-3075W	336,000	387,000
943	3-4194-01	サイド実験台 HTO-975W	126,000	144,000
943	3-4194-02	サイド実験台 HTO-1275W	147,000	169,000
943	3-4194-03	サイド実験台 HTO-1575W	187,000	215,000
943	3-4194-04	サイド実験台 HTO-1875W	254,000	290,000
943	3-4195-01	サイド実験台 HTO-990W	163,000	182,000
943	3-4195-02	サイド実験台 HTO-1290W	195,000	224,000
943	3-4195-03	サイド実験台 HTO-1590W	238,000	273,000
943	3-4195-04	サイド実験台 HTO-1890W	320,000	369,000
948	3-5760-11	測定台 WRA-1575 本体シロ	172,000	180,000
948	3-5760-12	測定台 WRA-1875 本体シロ	214,000	224,000
948	3-4586-11	天秤台 WSA-960 本体シロ	199,000	261,000
948	3-4586-12	天秤台 WSA-1260 本体シロ	236,000	307,000
948	3-4586-13	天秤台 WSA-975 本体シロ	221,000	287,000
948	3-4586-14	天秤台 WSA-1275 本体シロ	306,000	397,000
948	3-2092-01	天秤台 WSC-960	205,000	270,000
948	3-2092-02	天秤台 WSC-1260	285,000	370,000
948	3-2092-03	天秤台 WSC-975	213,000	280,000
948	3-2092-04	天秤台 WSC-1275	296,000	390,000
949	3-4587-11	天秤台 WTA-975 本体シロ	388,000	436,000
949	3-4588-11	天秤台 WUA-975 本体シロ	435,000	499,000
949	3-4589-11	天秤台 WVA-975 本体シロ	669,000	775,000
949	1-2026-01	防振架台AVT	153,000	165,000
950	2-399-01	薄型スチールハニカム光学定盤C0405T	69,000	75,000
950	2-399-02	薄型スチールハニカム光学定盤C0506T	75,000	95,000
950	2-399-03	薄型スチールハニカム光学定盤C0906T	105,000	140,000
950	2-399-04	薄型スチールハニカム光学定盤C1007T	184,000	219,000
950	2-399-05	薄型スチールハニカム光学定盤C1206T	185,000	220,000
951	3-5847-11	試薬棚 TDA-920 本体シロ	45,000	48,000
951	3-5847-12	試薬棚 TDA-1220 本体シロ	54,000	57,000
951	3-5847-13	試薬棚 TDA-1520 本体シロ	65,000	68,000
951	3-5847-14	試薬棚 TDA-1820 本体シロ	87,000	92,000
951	3-5848-11	試薬棚 TOB-930 本体シロ	53,000	56,000
951	3-5848-12	試薬棚 TOB-1230 本体シロ	64,000	67,000
951	3-5848-13	試薬棚 TOB-1530 本体シロ	75,000	79,000
951	3-5848-14	試薬棚 TOB-1830 本体シロ	105,000	111,000
951	3-5778-11	試薬棚 TEA-920 本体シロ	57,000	60,000
951	3-5778-12	試薬棚 TEA-1220 本体シロ	72,000	75,000
951	3-5778-13	試薬棚 TEA-1520 本体シロ	88,000	93,000
951	3-5778-14	試薬棚 TEA-1820 本体シロ	103,000	108,000
951	3-4582-11	試薬棚 TDA-920E 本体シロ	87,000	92,000
951	3-4582-12	試薬棚 TDA-1220E 本体シロ	98,000	103,000
951	3-4582-13	試薬棚 TDA-1520E 本体シロ	111,000	117,000
951	3-4582-14	試薬棚 TDA-1820E 本体シロ	140,000	147,000
952	3-5781-11	試薬棚 TEB-930 本体シロ	69,000	72,000
952	3-5781-12	試薬棚 TEB-1230 本体シロ	89,000	93,000
952	3-5781-13	試薬棚 TEB-1530 本体シロ	110,000	117,000
952	3-5781-14	試薬棚 TEB-1830 本体シロ	122,000	129,000
952	3-2090-11	試薬棚 TOB-930SB 本体シロ	82,000	90,000
952	3-2090-12	試薬棚 TOB-1230SB 本体シロ	99,000	109,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
952	3-2090-13	試薬棚 TOB-1530SB 本体シロ	118,000	129,000
952	3-2090-14	試薬棚 TOB-1830SB 本体シロ	156,000	171,000
952	3-2091-11	試薬棚 TEB-930SB 本体シロ	97,000	106,000
952	3-2091-12	試薬棚 TEB-1230SB 本体シロ	122,000	134,000
952	3-2091-13	試薬棚 TEB-1530SB 本体シロ	149,000	164,000
952	3-2091-14	試薬棚 TEB-1830SB 本体シロ	170,000	187,000
952	3-4584-11	試薬棚 TOB-930E 本体シロ	119,000	125,000
952	3-4584-12	試薬棚 TOB-1230E 本体シロ	132,000	139,000
952	3-4584-13	試薬棚 TOB-1530E 本体シロ	148,000	155,000
952	3-4584-14	試薬棚 TOB-1830E 本体シロ	182,000	191,000
953	3-5803-11	作業台 KSA-1275 本体シロ	93,000	107,000
953	3-5803-12	作業台 KSA-1575 本体シロ	114,000	132,000
953	3-5803-13	作業台 KSA-1875 本体シロ	139,000	160,000
953	3-5803-14	作業台 KSA-2475 本体シロ	186,000	215,000
953	3-5804-11	作業台 KSB-1275 本体シロ	121,000	139,000
953	3-5804-12	作業台 KSB-1575 本体シロ	141,000	162,000
953	3-5804-13	作業台 KSB-1875 本体シロ	173,000	199,000
953	3-5804-14	作業台 KSB-2475 本体シロ	237,000	272,000
953	3-5805-11	作業台 KSC-1275 本体シロ	103,000	119,000
953	3-5805-12	作業台 KSC-1575 本体シロ	122,000	141,000
953	3-5805-13	作業台 KSC-1875 本体シロ	150,000	173,000
953	3-5805-14	作業台 KSC-2475 本体シロ	204,000	235,000
953	3-5806-11	作業台 KSD-1275 本体シロ	124,000	143,000
953	3-5806-12	作業台 KSD-1575 本体シロ	152,000	175,000
953	3-5806-13	作業台 KSD-1875 本体シロ	183,000	211,000
953	3-5806-14	作業台 KSD-2475 本体シロ	247,000	284,000
953	3-1285-11	作業台 KSD-1275W	129,000	150,000
953	3-1285-12	作業台 KSD-1575W	155,000	178,000
953	3-1285-13	作業台 KSD-1875W	189,000	215,000
953	3-1285-14	作業台 KSD-2475W	258,000	295,000
954	3-5807-11	作業台 KWA-1290 本体シロ	111,000	128,000
954	3-5807-12	作業台 KWA-1590 本体シロ	137,000	159,000
954	3-5807-13	作業台 KWA-1890 本体シロ	164,000	189,000
954	3-5807-14	作業台 KWA-2490 本体シロ	205,000	236,000
954	3-5809-11	作業台 KWC-1290 本体シロ	122,000	141,000
954	3-5809-12	作業台 KWC-1590 本体シロ	147,000	170,000
954	3-5809-13	作業台 KWC-1890 本体シロ	184,000	212,000
954	3-5809-14	作業台 KWC-2490 本体シロ	245,000	282,000
954	3-5808-11	作業台 KWB-1290 本体シロ	137,000	158,000
954	3-5808-12	作業台 KWB-1590 本体シロ	168,000	194,000
954	3-5808-13	作業台 KWB-1890 本体シロ	203,000	234,000
954	3-5808-14	作業台 KWB-2490 本体シロ	250,000	288,000
954	3-5810-11	作業台 KWD-1290 本体シロ	182,000	210,000
954	3-5810-12	作業台 KWD-1590 本体シロ	207,000	238,000
954	3-5810-13	作業台 KWD-1890 本体シロ	238,000	274,000
954	3-5810-14	作業台 KWD-2490 本体シロ	303,000	348,000
955	1-4475-11	分析器用作業台 GCT-1290本体シロ	171,000	197,000
955	1-4475-12	分析器用作業台 GCT-1590本体シロ	189,000	218,000
955	1-4475-13	分析器用作業台 GCT-1890本体シロ	266,000	306,000
956	4-588-01	天板付作業台 KS-096FE	27,400	29,470
956	4-588-02	天板付作業台 KSD-096FE	36,000	38,650
956	4-588-03	天板付作業台 KS-127FE	34,800	37,450
956	4-588-04	天板付作業台 KSD-127FE	39,900	42,850
956	4-588-05	天板付作業台 KS-157FE	41,200	44,280
956	4-588-06	天板付作業台 KSD-157FE	47,200	50,600
956	4-588-07	天板付作業台 KS-187FE	43,100	46,300
956	4-588-08	天板付作業台 KSD-187FE	50,000	54,600
956	4-588-09	天板付作業台 KS-189FE	47,100	50,600
956	4-588-10	天板付作業台 KSD-189FE	53,000	57,300
956	4-588-11	天板付作業台 TKS-096FE	38,000	41,900
956	4-588-12	天板付作業台 TKS-127FE	47,600	52,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
956	4-588-13	天板付作業台 TKS-157FE	53,000	58,900
956	4-588-14	天板付作業台 TKS-187FE	55,000	60,900
956	4-588-15	天板付作業台 TKS-189FE	61,000	67,400
956	4-589-01	天板付作業台 KS-096FEI	27,400	29,470
956	4-589-02	天板付作業台 KSD-096FEI	36,000	38,650
956	4-589-03	天板付作業台 KS-127FEI	34,800	37,450
956	4-589-04	天板付作業台 KSD-127FEI	39,900	42,850
956	4-589-05	天板付作業台 KS-157FEI	41,200	44,280
956	4-589-06	天板付作業台 KSD-157FEI	47,200	50,600
956	4-589-07	天板付作業台 KS-187FEI	43,100	46,300
956	4-589-08	天板付作業台 KSD-187FEI	50,000	54,600
956	4-589-09	天板付作業台 KS-189FEI	47,100	50,600
956	4-589-10	天板付作業台 KSD-189FEI	53,000	57,300
956	4-589-11	天板付作業台 TKS-096FEI	38,000	41,900
956	4-589-12	天板付作業台 TKS-127FEI	47,600	52,500
956	4-589-13	天板付作業台 TKS-157FEI	53,000	58,900
956	4-589-14	天板付作業台 TKS-187FEI	55,000	60,900
956	4-589-15	天板付作業台 TKS-189FEI	61,000	67,400
957	1-9191-01	ポリ化粧板作業台 AE-0945	19,000	21,900
957	1-9191-02	ポリ化粧板作業台 AE-0960	19,200	22,100
957	1-9191-03	ポリ化粧板作業台 AE-0975	21,600	24,900
957	1-9191-04	ポリ化粧板作業台 AE-1260	23,500	27,100
957	1-9191-05	ポリ化粧板作業台 AE-1200	24,600	28,300
957	1-9191-06	ポリ化粧板作業台 AE-1209	26,100	30,000
957	1-9191-07	ポリ化粧板作業台 AE-1560	26,500	30,500
957	1-9191-08	ポリ化粧板作業台 AE-1500	27,600	31,800
957	1-9191-09	ポリ化粧板作業台 AE-1509	30,400	35,000
957	1-9191-10	ポリ化粧板作業台 AE-1860	28,700	33,000
957	1-9191-11	ポリ化粧板作業台 AE-1800	30,000	34,500
957	1-9191-12	ポリ化粧板作業台 AE-1809	33,100	38,100
957	2-964-01	ポリ化粧板作業台AE-0945W	19,000	21,900
957	2-964-02	ポリ化粧板作業台AE-0960W	19,200	22,100
957	2-964-03	ポリ化粧板作業台AE-0975W	21,600	24,900
957	2-964-04	ポリ化粧板作業台AE-1260W	23,500	27,100
957	2-964-05	ポリ化粧板作業台AE-1200W	24,600	28,300
957	2-964-06	ポリ化粧板作業台AE-1209W	26,100	30,000
957	2-964-07	ポリ化粧板作業台AE-1560W	26,500	30,500
957	2-964-08	ポリ化粧板作業台AE-1500W	27,600	31,800
957	2-964-09	ポリ化粧板作業台AE-1509W	30,400	35,000
957	2-964-10	ポリ化粧板作業台AE-1860W	28,700	33,000
957	2-964-11	ポリ化粧板作業台AE-1800W	30,000	34,500
957	2-964-12	ポリ化粧板作業台AE-1809W	33,100	38,100
957	2-963-01	軽量作業台EWP-0960	27,200	31,300
957	2-963-02	軽量作業台EWP-0975	30,500	35,100
957	2-963-03	軽量作業台EWP-1260	31,800	36,600
957	2-963-04	軽量作業台EWP-1275	35,700	41,100
957	2-963-05	軽量作業台EWP-1560	36,100	41,600
957	2-963-06	軽量作業台EWP-1575	40,300	46,400
957	2-963-07	軽量作業台EWP-1590	45,200	52,000
957	2-963-08	軽量作業台EWP-1860	40,600	46,700
957	2-963-09	軽量作業台EWP-1875	45,200	52,000
957	2-963-10	軽量作業台EWP-1890	51,000	58,700
957	1-6823-01	軽量作業台 EWR-0960	33,500	38,600
957	1-6823-05	軽量作業台EWR-0975	34,000	39,100
957	1-6823-06	軽量作業台EWR-1260	35,400	40,700
957	1-6823-02	軽量作業台 EWR-1275	43,900	50,500
957	1-6823-07	軽量作業台EWR-1560	40,500	46,600
957	1-6823-03	軽量作業台 EWR-1575	50,500	58,100
957	1-6823-08	軽量作業台EWR-1590	50,500	58,100
957	1-6823-09	軽量作業台EWR-1860	43,400	49,900
957	1-6823-04	軽量作業台 EWR-1875	53,000	61,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
957	1-6823-10	軽量作業台EWR-1890	54,200	62,400
957	2-953-01	中量作業台MWP-0960	29,800	34,300
957	2-953-02	中量作業台MWP-0975	33,300	38,300
957	2-953-03	中量作業台MWP-1260	34,400	39,600
957	2-953-04	中量作業台MWP-1275	38,500	44,300
957	2-953-05	中量作業台MWP-1575	43,400	49,900
957	2-953-06	中量作業台MWP-1590	46,500	53,500
957	2-953-07	中量作業台MWP-1875	48,500	55,800
957	2-953-08	中量作業台MWP-1890	52,500	60,400
958	3-5671-26	ローハイトテーブル MTL-1200	63,900	69,500
958	3-5671-27	ローハイトテーブル MTL-1500	70,500	78,000
958	3-5671-28	ローハイトテーブル MTL-1800	77,500	85,000
958	3-4439-11	作業台 KM-1200	75,000	83,600
958	3-4439-12	作業台 KM-1500	86,000	95,000
958	3-4439-13	作業台 KM-1800	86,000	92,000
958	3-4441-01	作業台(メラミン天板) MT-1200	63,000	71,000
958	3-4441-02	作業台(メラミン天板) MT-1500	68,800	77,000
958	3-4441-03	作業台(メラミン天板) MT-1800	76,000	85,000
958	3-2007-11	作業台 KSA-1275C 本体シロ	125,000	145,000
958	3-2007-12	作業台 KSA-1575C 本体シロ	145,000	168,000
958	3-2007-13	作業台 KSA-1875C 本体シロ	165,000	194,000
958	3-2008-11	作業台 KSD-1275C 本体シロ	152,000	178,000
958	3-2008-12	作業台 KSD-1575C 本体シロ	176,000	207,000
958	3-2008-13	作業台 KSD-1875C 本体シロ	203,000	240,000
964	4-2022-01	USW-700 ホワイトボード付き作業台	70,000	79,500
964	4-2021-01	ATH900 上棚ユニット	55,300	62,900
964	4-2021-02	ATH1200 上棚ユニット	64,000	72,700
964	4-2021-03	ATH1500 上棚ユニット	76,400	86,800
964	4-2021-04	ATH1800 上棚ユニット	85,300	96,900
964	4-2021-11	WB540 ホワイトボードATH用	11,200	12,700
964	4-385-01	高さ調整作業台 LWM-0960	34,000	39,000
964	4-385-02	高さ調整作業台 LWM-0975	39,000	44,500
964	4-385-03	高さ調整作業台 LWM-1260	40,000	45,500
964	4-385-04	高さ調整作業台 LWM-1275	43,000	49,000
964	4-385-05	高さ調整作業台 LWM-1575	47,000	53,500
964	4-385-06	高さ調整作業台 LWM-1875	49,000	55,700
965	4-384-01	帯電防止マット張作業台MWP-0960D	49,000	56,000
965	4-384-02	帯電防止マット張作業台MWP-0975D	53,000	60,000
965	4-384-03	帯電防止マット張作業台MWP-1260D	58,000	66,000
965	4-384-04	帯電防止マット張作業台MWP-1275D	66,000	75,000
965	4-384-05	帯電防止マット張作業台MWP-1575D	79,000	89,000
965	4-384-06	帯電防止マット張作業台MWP-1875D	88,000	100,000
967	1-8957-01	ポータブル作業台 EKT-600	14,800	16,400
967	1-8957-02	ポータブル作業台 EKT-900	19,600	21,600
967	1-8957-03	ポータブル作業台 EKTO-600	29,000	32,400
967	1-8957-04	ポータブル作業台 EKTO-900	49,000	54,600
967	2-965-01	アルミ作業台AA6045	42,000	46,000
967	2-965-02	アルミ作業台AA9060	60,000	66,000
967	2-965-11	アルミ作業台キャスター 4個	7,000	7,700
968	2-9792-01	移動テーブルKR-4a1260WHmcM	35,400	37,600
968	2-9792-02	移動テーブルKR-4a1212WHmcM	45,300	48,000
968	2-9792-03	移動テーブルKR-4a1575WHmcM	42,000	44,600
968	2-9792-04	移動テーブルKR-4a1890WHmcM	44,100	46,900
968	3-5000-03	ハイテーブル WT-82	22,000	23,000
968	3-5000-01	スタンドタッチテーブルSB-75W	27,000	29,000
968	3-5000-02	スタンドタッチテーブルSB-750W	28,000	30,000
968	1-7281-11	収納式作業テーブルワゴン TW-1290	33,000	41,000
968	1-7281-12	収納式作業テーブルワゴン TW-1260	32,000	40,000
968	1-7281-13	収納式作業テーブルワゴン TW-9060	31,000	36,000
969	3-5923-01	テーブルSHFTL-1545WH	39,980	42,380
969	3-5924-01	テーブル SHFTL4-1545DB	39,980	42,380

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
969	3-5923-02	テーブルSHFTL-1560WH	45,000	47,640
969	3-5924-02	テーブル SHFTL4-1560DB	45,000	47,640
969	3-5923-03	テーブルSHFTL-1845WH	41,980	44,560
969	3-5924-03	テーブル SHFTL4-1845DB	41,980	44,560
969	3-5923-11	幕板SHFTL-OP-15WH	9,800	11,280
969	3-5924-11	幕板 SHFTL4-OP15DB	9,900	11,280
969	3-5923-12	幕板SHFTL-OP-18WH	10,200	12,000
969	3-5924-12	幕板 SHFTL4-OP18DB	10,200	12,000
969	1-2625-01	折り畳み作業台YKPO-1200	112,000	120,000
969	1-2625-02	折り畳み作業台YKPO-1500	114,000	123,000
969	1-2625-03	折り畳み作業台YKPO-1800	117,000	127,000
969	1-8604-01	折りたたみ作業台 YKO-1800	139,000	174,000
969	1-8604-02	折りたたみ作業台 YKO-1500	135,000	162,000
969	1-8604-03	折りたたみ作業台 YKO-1200	130,000	154,000
969	2-954-01	回転台RT30-05F	7,900	9,150
969	2-954-02	回転台RT40-05F	9,200	10,700
969	2-954-03	回転台RT60-10F	47,300	53,600
969	2-954-04	回転台RT60-15F	55,200	62,500
969	2-954-11	天板カバー RT30-W	5,000	5,600
969	2-954-12	天板カバー RT40-W	5,500	6,300
970	1-8952-01	ポータブルシンク EKP1-600	19,800	21,800
970	1-8952-02	ポータブルシンク EKPM1-800R	23,500	25,800
970	1-8952-03	ポータブルシンク EKPM1-1000R	33,500	36,900
970	1-8942-01	流し台 KP1-400	31,000	36,600
970	1-8942-02	流し台 KP1-450	31,000	37,700
970	1-8942-03	流し台 KP1-500	34,000	40,000
970	1-8942-04	流し台 KP1-600	35,000	41,100
970	1-8942-05	流し台 KP1-750	65,000	76,500
970	1-8942-06	流し台 KP1-900	71,000	83,500
970	1-8942-07	流し台 KP1-1200	79,000	93,000
970	1-8942-08	流し台 KP1-1500	106,000	125,000
970	1-8942-09	流し台 KP1-1800	125,000	148,000
970	1-3409-02	流し台HP1-450	47,900	56,200
970	1-3409-04	流し台HP1-600	54,000	63,600
970	1-3409-05	流し台HP1-750	68,100	80,200
970	1-3409-06	流し台HP1-900	73,500	86,500
970	1-3409-07	流し台HP1-1200	89,300	105,000
970	1-3409-08	流し台HP1-1500	115,400	136,000
970	1-3409-09	流し台HP1-1800	132,500	156,000
970	1-8943-01	流し台 KPM1-750R	42,000	49,600
970	1-8943-02	流し台 KPM1-900R	45,000	53,100
970	1-8943-03	流し台 KPM1-1200R	63,000	74,200
970	1-8943-04	流し台 HPM1-900R	66,000	77,800
970	1-8943-05	流し台 HPM1-1200R	78,000	92,000
970	1-8943-06	流し台 HPM1-1500R	137,000	162,000
970	2-9895-01	流し台KPM1-750L	41,900	49,500
970	2-9895-02	流し台KPM1-900L	44,500	52,600
970	2-9895-03	流し台KPM1-1200L	62,700	73,900
970	2-9895-04	流し台HPM1-900L	66,100	77,900
970	2-9895-05	流し台HPM1-1200L	78,100	92,200
970	2-9895-06	流し台HPM1-1500L	137,200	162,000
970	4-119-01	流し台1槽 FAS-2	55,000	66,000
970	4-119-02	流し台1槽 FAS-4	75,000	88,300
970	4-119-03	流し台1槽 FAS-2S	73,000	86,300
970	4-119-04	流し台1槽 FAS-4S	98,000	114,000
971	1-1433-01	ステンレス製水切台 KTM-600	58,100	68,600
971	1-1433-02	ステンレス製水切台 KTM-750	67,000	79,100
971	1-1433-03	ステンレス製水切台 KTM-900	69,800	82,300
971	1-1433-04	ステンレス製水切台 KTM-1200	81,300	95,800
971	1-1433-05	ステンレス製水切台 HTM-600	61,400	72,400
971	1-1433-06	ステンレス製水切台 HTM-750	67,800	80,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
971	1-1433-07	ステンレス製水切台 HTM-900	73,200	86,200
971	1-1433-08	ステンレス製水切台 HTM-1200	84,500	99,700
971	1-8948-01	流し台 KF-900	81,000	95,500
971	1-8948-02	流し台 KF-1200	93,000	110,000
971	1-8948-03	流し台 KF-1500	100,000	118,000
971	1-6634-01	流し台(一槽水切付) FAS-T-94	88,000	102,000
971	1-6634-03	流し台(一槽水切付) FAS-T-96	110,000	123,000
971	1-6634-04	流し台(一槽水切付) FAS-T-126	118,000	134,000
972	1-8949-01	流し台 AP1-600K	67,200	79,300
972	1-8949-02	流し台 AP1-750K	100,400	119,000
972	1-8949-03	流し台 AP1-900K	107,700	127,000
972	1-8949-04	流し台 AP1-1200K	137,700	163,000
972	1-8949-05	流し台 AP1-1500K	172,100	203,000
972	1-3408-01	流し台AP1-600H	91,900	109,000
972	1-3408-02	流し台AP1-750H	145,300	172,000
972	1-3408-03	流し台AP1-900H	151,400	179,000
972	1-3408-04	流し台AP1-1200H	164,600	194,000
972	1-3408-05	流し台AP1-1500H	189,000	223,000
972	1-8950-01	流し台 APM1-750K-R	82,400	96,900
972	1-8950-02	流し台 APM1-900K-R	88,100	104,000
972	1-8950-03	流し台 APM1-1200K-R	112,500	133,000
972	1-8950-04	流し台 APM1-900H-R	120,600	143,000
972	1-8950-05	流し台 APM1-1200H-R	147,700	174,000
972	1-8950-06	流し台 APM1-1500H-R	198,800	235,000
972	2-9896-01	流し台APM1-750K-L	82,400	96,900
972	2-9896-02	流し台APM1-900K-L	88,100	104,000
972	2-9896-03	流し台APM1-1200K-L	112,500	133,000
972	2-9896-04	流し台APM1-900H-L	120,600	143,000
972	2-9896-05	流し台APM1-1200H-L	147,700	174,000
972	2-9896-06	流し台APM1-1500H-L	198,800	235,000
972	3-2014-04	流し台 HPK1-600-430	110,000	123,000
972	3-2014-05	流し台 HPK1-750-430	120,000	134,000
972	3-2014-01	流し台 HPK1-900-430	123,000	137,000
972	3-2014-02	流し台 HPK1-1200-430	147,000	165,000
972	3-2014-03	流し台 HPK1-1500-430	169,000	190,000
972	3-2013-04	流し台 HPK1-600-304	137,000	154,000
972	3-2013-05	流し台 HPK1-750-304	149,000	168,000
972	3-2013-01	流し台 HPK1-900-304	153,000	172,000
972	3-2013-02	流し台 HPK1-1200-304	185,000	210,000
972	3-2013-03	流し台 HPK1-1500-304	230,000	261,000
973	3-7745-01	流し台 DWA-660	187,000	215,000
973	3-7745-02	流し台 DWA-960	214,000	246,000
973	3-7745-03	流し台 DWA-1260	253,000	291,000
973	3-7745-04	流し台 DWA-1560	287,000	330,000
973	3-7745-05	流し台 DWA-1860	319,000	367,000
973	3-5863-11	流し台 DWA-675	165,000	190,000
973	3-5863-12	流し台 DWA-975	190,000	218,000
973	3-5863-13	流し台 DWA-1275	227,000	261,000
973	3-5863-14	流し台 DWA-1575	256,000	294,000
973	3-5863-15	流し台 DWA-1875	283,000	325,000
973	1-9101-11	流し台 DWA-1275V 本体シロ	302,000	354,000
973	1-9101-12	流し台 DWA-1575V 本体シロ	329,000	387,000
973	1-9101-13	流し台 DWA-1875V 本体シロ	359,000	419,000
973	3-5786-11	流し台 DWB-675 本体シロ	163,000	187,000
973	3-5786-12	流し台 DWB-975 本体シロ	195,000	224,000
973	3-5786-13	流し台 DWB-1275 本体シロ	225,000	259,000
973	3-5786-14	流し台 DWB-1575 本体シロ	249,000	286,000
973	3-5786-15	流し台 DWB-1875 本体シロ	274,000	315,000
974	3-7746-01	流し台 DWE-960	227,000	261,000
974	3-7746-02	流し台 DWE-1260	285,000	328,000
974	3-7746-03	流し台 DWE-1560	338,000	389,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
974	3-7746-04	流し台 DWE-1860	359,000	413,000
974	4-1148-01	DWA-1275KS 流し台	307,000	397,000
974	4-1148-02	DWA-1575KS 流し台	336,000	430,000
974	4-1148-03	DWA-1875KS 流し台	363,000	461,000
974	4-1147-01	DWB-1275KS 流し台	320,000	414,000
974	4-1147-02	DWB-1575KS 流し台	340,000	441,000
974	4-1147-03	DWB-1875KS 流し台	362,000	470,000
975	1-4245-01	流し台 KWAG-1200	180,000	194,000
975	2-7597-01	流し台(電気温水器付) XJ900セット	356,000	370,000
975	2-7597-02	流し台(電気温水器付)XJ1200セット	375,000	390,000
975	3-2016-01	流し台 DHPK-900-430	118,000	134,000
975	3-2016-02	流し台 DHPK-1200-430	142,000	161,000
975	3-2016-03	流し台 DHPK-1500-430	162,000	183,000
975	3-2015-01	流し台 DHPK-900-304	191,000	216,000
975	3-2015-02	流し台 DHPK-1200-304	226,000	257,000
975	3-2015-03	流し台 DHPK-1500-304	255,000	291,000
978	3-8802-01	平机 LDC-H107 NA	38,400	39,200
978	3-8802-02	平机 LDC-H127 NA	39,000	39,800
978	3-8802-03	平机 LDC-H147 NA	47,000	47,900
978	3-8802-04	片袖机 LDC-K107-R3 NA	58,000	59,300
978	3-8802-05	片袖机 LDC-K127-R3 NA	58,800	59,500
978	3-8802-06	両袖机 LDC-R147-LR33 NA	86,000	87,700
978	3-8802-07	両袖机 LDC-R167-LR33 NA	90,000	91,800
978	3-8802-11	脇机 LDC-WD3 NA	39,200	39,900
978	3-8737-01	平机 LDC-H107 WH	38,400	39,200
978	3-8737-02	平机 LDC-H127 WH	39,000	39,800
978	3-8737-03	平机 LDC-H147 WH	47,000	47,900
978	3-8737-04	片袖机 LDC-K107-R3 WH	58,000	59,300
978	3-8737-05	片袖机 LDC-K127-R3 WH	58,800	59,500
978	3-8737-06	両袖机 LDC-R147-LR33 WH	86,000	87,700
978	3-8737-07	両袖机 LDC-R167-LR33 WH	89,500	91,300
978	3-8737-11	脇机 LDC-WD3 WH	39,200	39,900
978	2-9917-01	デスクSD-ISN107CLSPAWN	55,600	58,000
978	2-9917-02	デスクSD-ISN117CLSPAWN	57,200	59,700
978	2-9917-03	デスクSD-ISN127CLSPAWN	58,000	60,600
978	2-9917-04	デスクSD-ISN147CLSPAWN	73,000	76,100
978	2-9916-11	デスクSDISN107LCASPAWNN	85,400	89,500
978	2-9916-12	デスクSDISN117LCASPAWNN	86,700	90,900
978	2-9916-13	デスクSDISN127LCASPAWNN	87,900	92,100
978	2-9916-14	デスクSDISN147LCASPAWNN	102,500	107,400
978	2-9918-11	ワゴン SD-IS46C3SAWN4	61,200	64,300
980	3-8740-02	センターテーブル KVT-1260 WN	19,800	21,600
980	3-8740-03	応接用センターテーブル 山中センター	27,900	29,200
981	1-2828-01	ワークチェアMWC-100R	24,500	26,300
981	1-2828-02	ワークチェアMWC-100RC	30,500	32,800
981	7-4320-01	エルゴノミックチェアEDC1810	35,000	37,000
982	3-6548-01	ラボチェア RC-SU	29,000	31,000
982	3-6548-02	ラボチェア RC-SU(リング付き)	33,000	35,000
983	3-9791-01	抗菌カラフル椅子 ASSTB121 黒	38,500	46,300
983	3-9791-02	抗菌カラフル椅子 ASSTB121 青	38,500	46,300
983	3-9791-03	抗菌カラフル椅子 ASSTB121 白	38,500	46,300
983	3-9791-04	抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 黒	45,000	51,300
983	3-9791-05	抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 青	45,000	51,300
983	3-9791-06	抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 白	45,000	51,300
984	3-5174-01	オフィスチェア K-932・BK	11,000	12,200
984	3-5175-01	スイングチェア K-921・BL	14,200	14,900
984	3-5175-03	スイングチェア K-921・BK	14,200	14,900
984	3-5175-04	スイングチェア K-921・GN	14,200	14,900
984	3-5175-05	スイングチェア K-921・DGR	14,200	14,900
986	1-2833-01	チルトスツールCS-100	22,000	23,600
987	1-2844-01	シットスタンドチェアERC-1	24,000	25,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
987	1-2844-02	シットスタンドチェアERC-2	25,000	26,800
988	3-8164-01	ジャンボベストワーク LP-850/01	16,000	17,000
988	6-9114-01	プロワークチェア PW-200S(黒)	19,000	20,000
988	6-9114-02	プロワークチェア PW-600S(黒)	24,000	25,000
989	3-5945-01	円座キャスターチェア DCC-1	9,000	9,850
989	3-5945-02	円座チェア DNCC-1	9,000	9,850
992	4-2034-01	FIC-450H 研究室用チェア	9,000	9,800
993	3-5169-01	折り畳みイス SFC-2T-BL	4,000	4,500
993	3-5169-02	折り畳みイス SFC-2T-BR	4,000	4,500
995	3-7497-01	スクリーンTP3-1806BN-FFBB	40,000	41,600
995	3-7497-02	スクリーンTP3-1806BN-FFYY	40,000	41,600
995	3-7497-03	スクリーンTP3-1806BN-PC	50,000	51,610
995	3-5233-01	パーティションSMP-1506MP・NA	15,800	17,500
995	3-5233-02	パーティション SMP-1506PC	15,800	17,500
995	3-5233-03	パーティションSMP-1806MP・NA	18,500	20,400
995	3-5233-04	パーティション SMP-1806PC	18,500	20,400
995	3-5233-05	パーティションSMP-1509MP・NA	20,600	22,700
995	3-5233-06	パーティション SMP-1509PC	20,600	22,700
995	3-5233-07	パーティションSMP-1809MP・NA	22,700	25,000
995	3-5233-08	パーティション SMP-1809PC	22,700	25,000
995	3-5233-11	直線連結金具 SMP-SJ	2,200	2,400
995	3-5233-12	L型連結金具 SMP-LJ	2,200	2,400
995	3-5233-13	3方向連結金具 SMP-3J	2,600	3,000
995	3-5233-14	4方向連結金具 SMP-4J	3,200	3,600
995	3-5233-15	アジャスター付安定脚 SMP-F	2,100	2,300
995	3-5233-16	キャスター安定脚 SMP-FK	2,300	2,500
996	3-5312-21	ダストアウトR DR-1N(上段)	72,100	76,000
996	3-5312-22	ダストアウトR DR-2N(下段)	67,100	70,000
996	3-5312-11	ダストアウトR用 スライドメッシュ150	9,600	10,000
996	3-5312-12	ダストアウトR用 スライドメッシュ48	9,100	9,600
996	3-5312-13	ダストアウトR用 スライドメッシュ20	9,000	9,400
996	3-5312-14	ダストアウトR用 スライドバスケット 深	3,100	3,300
996	3-5312-15	ダストアウトR用 スライドバスケット 浅	2,900	3,100
996	3-5312-36	ダストアウトR 平棚板	6,300	6,600
996	3-5312-18	ダストアウトR シリンダーラックM	9,900	10,300
996	3-5671-33	ラボラック NLS-T1800N	91,000	94,000
996	2-7987-25	ラボラック NLS-TS1800N	105,000	108,000
997	2-7987-24	ラボラック NLS-BS900HD	130,000	135,000
997	3-5671-32	ラボラック NLS-B900N	89,000	91,000
998	3-5671-36	ラボラック NLS-B900SN	99,000	102,000
998	3-5671-48	ラボラック NLS-B900HD	126,000	129,000
998	3-6575-01	ヘビーキャビネット HC88	49,800	53,000
998	3-6575-02	ヘビーキャビネット HC176	85,000	91,000
999	1-1434-01	ステンレス保管庫 ACS-750K	124,500	143,000
999	1-1434-02	ステンレス保管庫 ACS-900K	141,200	163,000
999	1-1434-03	ステンレス保管庫 ACS-1200K	166,000	192,000
999	1-1434-04	ステンレス保管庫 ACS-1500K	174,000	202,000
999	1-1434-05	ステンレス保管庫 ACS-1800K	197,400	229,000
999	1-1434-06	ステンレス保管庫 ACS-750H	153,100	177,000
999	1-1434-07	ステンレス保管庫 ACS-900H	169,600	196,000
999	1-1434-08	ステンレス保管庫 ACS-1200H	206,100	239,000
999	1-1434-09	ステンレス保管庫 ACS-1500H	225,400	262,000
999	1-1434-10	ステンレス保管庫 ACS-1800H	254,200	296,000
999	1-1435-01	ステンレス保管庫 ACS-750KG	157,600	157,000
999	1-1435-02	ステンレス保管庫 ACS-900KG	175,800	179,000
999	1-1435-03	ステンレス保管庫 ACS-1200KG	203,800	214,000
999	1-1435-04	ステンレス保管庫 ACS-1500KG	214,700	228,000
999	1-1435-05	ステンレス保管庫 ACS-1800KG	241,400	261,000
999	1-1435-06	ステンレス保管庫 ACS-750HG	186,100	190,000
999	1-1435-07	ステンレス保管庫 ACS-900HG	204,500	213,000
999	1-1435-08	ステンレス保管庫 ACS-1200HG	243,800	261,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
999	1-1435-09	ステンレス保管庫 ACS-1500HG	266,100	289,000
999	1-1435-10	ステンレス保管庫 ACS-1800HG	298,200	328,000
1002	3-1497-01	セフティキャビネットSM-3E	199,000	210,000
1002	3-1497-02	セフティキャビネット SM-3E1N	261,000	275,000
1002	3-1498-01	セフティキャビネットGM-3E	251,000	265,000
1002	3-1498-02	セフティキャビネット GM-3E1N	302,000	318,000
1002	3-8598-01	セフティキャビネット SM-1E	118,000	124,000
1002	3-1485-01	セフティキャビネットSU-1	58,000	61,000
1003	3-5018-31	セフティキャビネット SU-3E	109,000	115,000
1003	3-5018-32	セフティキャビネット SU-5E	182,000	194,000
1003	3-5018-33	セフティキャビネット SU-3LE	219,000	231,000
1003	3-5823-31	セフティキャビネット SF-3BE	179,000	189,000
1003	3-5823-32	セフティキャビネット SF-5BE	255,000	269,000
1003	3-5017-21	セフティキャビネット GU-3E	125,000	132,000
1003	3-5017-22	セフティキャビネット GU-5E	161,000	169,000
1003	3-5823-33	セフティキャビネット GF-3BE	205,000	215,000
1003	3-5823-34	セフティキャビネット GF-5BE	264,000	278,000
1003	3-5823-36	セフティーキャビネット GYF-3BE	197,000	207,000
1003	3-5018-43	セフティーキャビネット SU-3E1N	145,000	153,000
1003	3-5018-44	セフティーキャビネット SU-5E1N	237,000	250,000
1003	3-5018-41	セフティーキャビネット SU-3E1W	153,000	161,000
1003	3-5018-42	セフティーキャビネット SU-5E1W	246,000	259,000
1003	3-5823-45	セフティーキャビネット SF-3BE1N	234,000	247,000
1003	3-5823-46	セフティーキャビネット SF-5BE1N	338,000	357,000
1003	3-5823-41	セフティーキャビネット SF-3BE1W	244,000	258,000
1003	3-5823-42	セフティーキャビネット SF-5BE1W	348,000	367,000
1003	3-5017-33	セフティーキャビネット GU-3E1N	163,000	172,000
1003	3-5017-34	セフティーキャビネット GU-5E1N	208,000	219,000
1003	3-5017-31	セフティーキャビネット GU-3E1W	173,000	182,000
1003	3-5017-32	セフティーキャビネット GU-5E1W	218,000	230,000
1003	3-5823-47	セフティーキャビネット GF-3BE1N	269,000	283,000
1003	3-5823-48	セフティーキャビネット GF-5BE1N	327,000	344,000
1003	3-5823-43	セフティーキャビネット GF-3BE1W	280,000	300,000
1003	3-5823-44	セフティーキャビネット GF-5BE1W	362,000	380,000
1004	3-5016-23	セフティキャビネット HU-3E	118,000	124,000
1004	3-5016-24	セフティキャビネット HU-5E	165,000	174,000
1004	3-5016-31	セフティキャビネット HU-3E用棚板	7,300	7,700
1004	3-5016-32	セフティキャビネット HU-5E用棚板	10,400	10,900
1004	1-5942-01	セフティキャビネット TU-3E	141,000	149,000
1004	1-5942-02	セフティキャビネット TU-5E	197,000	208,000
1004	3-5018-21	セフティーキャビネットトレーホルダー付	2,000	2,400
1004	3-5823-05	セフティキャビネット FX用トレー 2個	2,300	2,800
1004	3-5823-18	GYF-3BE用500ml立 12個	13,400	14,000
1004	3-5823-19	GYF-3BE用1000ml立 6個	12,400	13,000
1004	3-5823-17	セフティーキャビネットFX ベース	31,000	33,000
1004	3-5823-25	スタンダードベースBS-5E	38,000	40,000
1004	3-5823-23	漏液防止ベースBP-3E	52,000	55,000
1004	3-5823-24	漏液防止ベースBP-5E	62,000	66,000
1004	3-5016-11	セフティーキャビネットL4連結・固定金具	3,000	3,600
1004	3-5016-12	セフティーキャビネットL2固定金具 4個	3,000	3,600
1004	3-5016-13	セフティーキャビネット F4連結金具	3,000	3,600
1004	1-5942-11	ネームプレート SU-M 5個	1,900	2,400
1004	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
1004	3-060-05	薬品庫SH型 固定金具	3,950	4,350
1005	3-1487-01	スリム薬品保管庫SC-50FD	91,000	95,000
1005	3-1487-02	スリム薬品保管庫SC-50FDH	140,000	147,000
1005	3-1486-01	スリム薬品保管庫SC-100FH	140,000	147,000
1005	3-1486-02	スリム薬品保管庫SC-100FHH	237,000	248,000
1005	3-1486-03	スリム薬品保管庫SC-100FHG	155,000	162,000
1005	3-1486-04	スリム薬品保管庫SC-100FHGH	256,000	268,000
1005	1-1608-01	セフティキャビネット用天板 TM1200	35,000	36,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1005	1-1608-02	セフティキャビネット用天板 TM1500	43,000	45,000
1005	1-1608-03	セフティキャビネット用天板 TM1800	46,000	48,000
1005	1-1608-11	天板用 側面カバー1枚	3,100	3,300
1007	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
1008	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
1009	3-060-05	薬品庫SH型 固定金具	3,950	4,350
1010	1-6169-01	ステンレス薬品保管庫 HS-945S	86,500	92,000
1010	1-6169-02	ステンレス薬品保管庫 HS-945G	90,000	95,000
1010	1-6169-03	ステンレス薬品保管庫 HS-945A	124,000	131,000
1010	1-6169-04	ステンレス薬品保管庫 HS-9B	21,000	22,300
1010	1-6169-05	ステンレス薬品保管庫 HL-1845S	167,000	177,000
1010	1-6169-11	ステンレス薬品保管庫予備棚板 W=900	6,800	7,300
1010	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
1013	2-4694-01	卓上型薬品庫 STC-430	102,000	103,000
1013	2-4694-11	試薬瓶ホルダー H-50	1,100	1,200
1013	2-4696-01	小型薬品庫 STC-350	128,000	129,000
1013	2-4694-11	試薬瓶ホルダー H-50	1,100	1,200
1013	2-4695-11	試薬瓶ホルダー H-100	800	900
1016	1-3362-02	セレクトラボシリーズLOG-7	88,000	90,000
1016	1-3362-03	セレクトラボシリーズLOG-9	90,800	93,000
1016	1-3368-02	セレクトラボシリーズLL4-7	90,500	93,600
1016	1-3368-03	セレクトラボシリーズLL4-9	93,300	96,800
1016	1-3373-02	セレクトラボシリーズW750用ベース	7,500	7,700
1016	1-3373-03	セレクトラボシリーズW900用ベース	7,500	7,800
1016	1-3374-02	セレクトラボシリーズW750用作業台	24,000	24,500
1016	1-3374-03	セレクトラボシリーズW900用作業台	30,000	30,500
1016	1-3375-02	セレクトラボW750用ストップバー	2,000	2,100
1016	1-3375-03	セレクトラボW900用ストップバー	2,000	2,100
1016	1-3376-01	セレクトラボシリーズ縦仕切	2,000	2,050
1016	1-3376-02	セレクトラボシリーズW750用横仕切	2,500	2,550
1016	1-3376-03	セレクトラボシリーズW900用横仕切	2,500	2,600
1016	3-6670-01	セレクトラボ LOS-45右開き	42,000	43,000
1016	3-6670-02	セレクトラボ LOS-45左開き	42,000	43,000
1016	3-6781-01	セレクトラボ LOS-45T右開き	65,000	67,500
1016	3-6781-02	セレクトラボ LOS-45T左開き	65,000	67,500
1016	3-6781-11	W450用ベース	7,500	7,600
1016	3-6781-12	W450用ストップバー	2,000	2,100
1017	1-3361-01	セレクトラボシリーズLOP-7L	30,500	31,800
1017	1-3361-02	セレクトラボシリーズLOP-7	34,500	36,000
1017	1-3361-03	セレクトラボシリーズLOP-9	35,400	37,000
1017	1-3363-02	セレクトラボシリーズLOS-7	43,000	44,900
1017	1-3363-03	セレクトラボシリーズLOS-9	44,800	46,900
1017	1-3367-02	セレクトラボシリーズLL3-7	78,000	81,200
1017	1-3367-03	セレクトラボシリーズLL3-9	79,300	82,900
1017	1-3364-02	セレクトラボシリーズLSG-7	44,500	46,400
1017	1-3364-03	セレクトラボシリーズLSG-9	44,400	46,500
1017	1-3365-01	セレクトラボシリーズLSS-7L	38,000	39,500
1017	1-3365-02	セレクトラボシリーズLSS-7	39,500	41,300
1017	1-3365-03	セレクトラボシリーズLSS-9	38,300	40,300
1017	1-3362-11	セレクトラボシリーズ麻薬庫	30,000	30,500
1017	3-6800-01	セキュリティボックスM	44,000	44,500
1017	3-6800-02	セキュリティボックスL	51,000	51,500
1018	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
1025	3-6605-12	WA002 耐火キャビネットアース線	6,800	7,800
1025	3-6605-01	耐火キャビネット WA810041	70,000	79,000
1025	3-6605-02	耐火キャビネット WA810121	98,000	111,000
1025	3-6605-03	耐火キャビネット WA810301	168,000	189,500
1025	3-6605-04	耐火キャビネット WA810451	198,000	224,000
1025	3-6605-05	WA810170 耐火キャビネット	120,000	136,000
1025	3-6605-12	WA002 耐火キャビネットアース線	6,800	7,800
1026	3-530-11	スライド扉型薬品庫 SSN	109,000	117,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1028	3-040-21	安全薬品保管棚 AS-15RN	165,000	172,000
1028	3-040-22	安全薬品保管棚 AS-09RN	170,000	180,000
1028	3-5316-21	ウッドストッカー W-4HN(本体)	210,000	219,000
1028	3-5314-31	ウッドストッカー W用ベース	8,500	9,000
1029	3-5315-11	ウッドストッカー W-2GN	99,000	103,000
1029	3-5314-31	ウッドストッカー W用ベース	8,500	9,000
1029	3-5314-31	ウッドストッカー W用ベース	8,500	9,000
1029	3-6795-02	木製薬品保管ユニット DAP-G	119,000	123,000
1030	3-6793-01	超薄型薬品庫 引出し800	95,000	100,000
1030	3-6793-02	超薄型薬品庫 引出し1800	158,000	168,000
1030	3-5841-11	薬品器具戸棚 YCA-950 本体シロ	164,000	188,000
1030	3-5841-12	薬品器具戸棚 YCA-1250 本体シロ	199,000	230,000
1030	3-5841-13	薬品器具戸棚 YCA-1550 本体シロ	237,000	273,000
1030	3-5841-14	薬品器具戸棚 YCA-1850 本体シロ	279,000	321,000
1031	3-5842-11	薬品器具戸棚 YDA-950 本体シロ	188,000	217,000
1031	3-5842-12	薬品器具戸棚 YDA-1250 本体シロ	215,000	247,000
1031	3-5842-13	薬品器具戸棚 YDA-1550 本体シロ	259,000	299,000
1031	3-5842-14	薬品器具戸棚 YDA-1850 本体シロ	296,000	341,000
1031	3-5767-11	薬品器具戸棚 YDB-975 本体シロ	229,000	264,000
1031	3-5767-12	薬品器具戸棚 YDB-1275 本体シロ	247,000	285,000
1031	3-5767-13	薬品器具戸棚 YDB-1575 本体シロ	292,000	337,000
1031	3-5767-14	薬品器具戸棚 YDB-1875 本体シロ	342,000	394,000
1031	3-5770-11	薬品器具戸棚 YEB-975 本体シロ	231,000	267,000
1031	3-5770-12	薬品器具戸棚 YEB-1275 本体シロ	259,000	299,000
1031	3-5770-13	薬品器具戸棚 YEB-1575 本体シロ	308,000	355,000
1031	3-5770-14	薬品器具戸棚 YEB-1875 本体シロ	371,000	427,000
1035	4-2264-01	9772000 プラスチックキャビネット	21,000	23,500
1035	4-2264-02	9771000 プラスチックキャビネット	37,000	40,200
1035	4-2264-11	9772000組立済 キャビネット	28,000	30,000
1035	4-2264-12	9771000組立済 キャビネット	46,000	48,700
1035	4-2263-01	9762100 プラスチックキャビネット	18,000	20,100
1035	4-2263-02	9760100 プラスチックキャビネット	28,000	30,400
1035	4-2263-11	9762100組立済 キャビネット	25,000	26,700
1035	4-2263-12	9760100組立済 キャビネット	37,000	39,000
1035	3-1614-01	プラスチックキャビネット9752000	17,500	19,900
1035	3-1614-02	プラスチックキャビネット9750000	27,200	30,400
1035	3-1614-03	プラスチックキャビネット9751000	28,100	30,600
1035	3-1614-11	プラキャビネット9752000組立済	23,500	26,000
1035	3-1614-12	プラキャビネット9750000組立済	33,000	36,000
1035	3-1614-13	プラキャビネット9751000組立済	34,000	37,000
1035	3-1613-01	プラスチックキャビネット9762000	17,500	19,900
1035	3-1613-02	プラスチックキャビネット9760000	26,600	28,900
1035	3-1613-11	プラキャビネット9762000組立済	23,500	26,000
1035	3-1613-12	プラキャビネット9760000組立済	32,500	35,000
1036	2-9759-01	プラスシェルフ9933000	9,300	10,400
1036	4-2242-01	9763100 ローキャビネット	12,000	13,700
1036	4-2242-11	9763100組立済 ベンチキャビネット	17,000	18,300
1036	3-6342-01	耐酸キャビネット M04CRA	72,600	102,300
1036	3-6342-13	耐酸キャビネット M12CRA	80,000	112,700
1036	2-575-01	耐薬キャビネット9733000	9,800	11,200
1036	2-575-02	耐薬キャビネット9732000	14,000	15,900
1036	2-575-03	耐薬キャビネット9734000	15,100	17,200
1036	2-575-11	耐薬キャビネット9733000組立済	14,800	16,000
1036	2-575-12	耐薬キャビネット9732000組立済	20,000	22,000
1036	2-575-13	耐薬キャビネット9734000組立済	21,000	23,000
1037	4-2558-01	ACP810004 PP耐食キャビネット	53,000	54,500
1037	4-2558-02	ACP810012 PP耐食キャビネット	70,000	79,000
1037	4-2558-03	ACP810030 PP耐食キャビネット	116,000	131,500
1037	4-2558-04	ACP810048 PP耐食キャビネット	148,500	168,000
1037	4-2558-05	ACP810048TPP耐食キャビネット	163,000	184,500
1037	3-6611-01	耐食キャビネット ACP80001	88,000	97,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1037	3-6611-02	耐食キャビネット ACP80002	158,000	179,000
1041	3-9785-02	廃液回収容器 14265	75,000	111,600
1041	3-9785-01	廃液回収容器 14762Z	68,000	109,500
1041	3-9785-03	廃液回収容器 14765Z	71,000	114,300
1042	1-7285-11	交換用タンク EC-2004	20,800	21,800
1061	1-5928-01	吸煙・脱臭装置 KSC-Z01	185,000	193,000
1068	2-207-11	トランス100/220V 200VA	37,000	39,000
1071	1-6256-01	集塵機 182-30	148,000	158,000
1071	1-6256-12	サイクロン式分離回収器 185-00	58,000	62,500
1073	3-391-01	折りたたみ簡易型フード OKF700	31,000	34,000
1075	3-3390-01	ESCO安全キャビネットAC2-2J7	1,030,000	1,050,000
1075	3-3390-02	ESCO安全キャビネットAC2-3N7	1,150,000	1,170,000
1075	3-3390-03	ESCO安全キャビネットAC2-4N7	1,200,000	1,220,000
1075	3-3390-04	ESCO安全キャビネットAC2-5N7	1,400,000	1,420,000
1075	3-3390-05	ESCO安全キャビネットAC2-6N7	1,450,000	1,470,000
1075	3-7417-01	ESCOクリーンベンチBCB-2E7	780,000	800,000
1075	3-7417-02	ESCOクリーンベンチBCB-3E7	850,000	870,000
1075	3-7417-03	ESCOクリーンベンチBCB-4E7	920,000	940,000
1075	3-7417-04	ESCOクリーンベンチBCB-5E7	1,100,000	1,120,000
1075	3-7417-05	ESCOクリーンベンチBCB-6E7	1,150,000	1,170,000
1078	7-3431-01	ステンレス架台W900用	76,000	79,000
1078	7-3431-02	ステンレス架台W1200用	88,000	92,000
1082	1-3475-01	真空型グローブボックスAZGBV050	1,076,000	1,168,000
1082	1-3475-02	真空型グローブボックスAZGBV065	1,566,000	1,658,000
1083	1-9610-01	ネオプレン手袋DBG-NE 15/6-8	63,000	67,000
1086	2-4952-04	エアタイト6000Xモニター付	458,000	477,000
1086	2-4952-10	グローブBOX エアタイト6000XPC	488,000	510,000
1086	2-4952-05	エアタイト8000Xモニター付	540,000	559,000
1086	2-4952-11	グローブBOX エアタイト8000XPC	570,000	590,000
1086	2-4952-06	エアタイト10000Xモニター付	693,000	713,000
1086	2-4952-12	グローブBOXエアタイト10000XPC	723,000	740,000
1092	3-116-01	簡易型グローブボックス SM-1 手袋式	49,000	55,000
1092	3-116-11	簡易型グローブボックス用カバー	18,500	19,800
1093	3-117-01	簡易型フード SM-2	28,000	32,000
1093	3-117-11	簡易型フード用カバー SM-2	9,100	9,700
1093	3-118-11	グローブバッグ GB-10	6,900	7,400
1093	3-9983-01	グローブバッグ SS-20	25,000	28,000
1093	3-9983-02	グローブバッグ SS-30	26,000	29,100
1094	1-845-03	グローブバッグ108DX-17-17HG	19,000	21,300
1094	1-845-01	グローブバッグ108DX-27-27HG	21,000	23,400
1094	1-845-02	グローブバッグ108DX-37-37HG	23,700	26,500
1094	3-119-01	グローブバッグ X-17 6枚入	42,800	47,700
1094	3-119-02	グローブバッグ X-27 6枚入	79,000	88,300
1094	3-119-03	グローブバッグ S-20 6枚入	48,100	53,800
1094	3-119-04	グローブバッグ S-30 6枚入	69,400	77,500
1094	3-119-05	グローブバッグ X37 6枚	88,000	98,300
1094	3-119-06	グローブバッグ X27-17 6枚	66,000	73,600
1094	3-119-07	グローブバッグ X37-27 6枚	82,000	91,400
1095	1-9607-01	ブチルゴム手袋DBGBT15/6-8.5	69,000	73,400
1095	1-9607-02	ブチルゴム手袋DBGBT15/8-8.5	69,000	73,400
1095	1-9609-01	ハイパロン手袋DBGHY15/6-8.5	71,000	75,500
1095	1-9609-02	ハイパロン手袋DBGHY15/8-8.5	71,000	75,500
1095	1-9610-01	ネオプレン手袋DBG-NE 15/6-8	63,000	67,000
1095	1-9610-02	ネオプレン手袋DBG-NE 15/8-8	63,000	67,000
1099	1-2903-01	ドライマックスDMX-400	294,000	310,000
1099	1-2903-02	ドライマックスDMX-600	357,000	380,000
1099	1-2903-03	ドライマックスDMX-1200	619,000	665,000
1099	3-1736-03	ドライマックス用交換棚板400、600用	9,800	10,500
1099	3-1736-01	ドライマックス用交換棚板400、600用	9,800	10,500
1099	3-1736-04	ドライマックス用交換棚板1200用	19,800	21,000
1099	3-1736-02	ドライマックス用交換棚板1200用	19,800	21,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1099	1-2904-01	ドライマックスSDMX-400	388,000	380,000
1099	1-2904-02	ドライマックス SDMX-600	504,000	500,000
1099	1-2904-03	ドライマックス SDMX-1200	934,000	890,000
1101	4-748-01	ドライデシケーター NDD-S600	229,000	230,000
1101	4-748-02	ドライデシケーター NDD-S900	194,000	196,000
1101	4-748-03	ドライデシケーター NDD-S1200	413,000	415,000
1101	4-747-01	ドライデシケーター NDD-H600	271,000	273,000
1101	4-747-02	ドライデシケーター NDD-H900	237,000	238,000
1101	4-747-03	ドライデシケーター NDD-H1200	465,000	468,000
1102	1-5485-41	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V1	86,000	87,000
1102	1-5485-42	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V2	131,000	133,000
1102	1-5485-43	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V3	184,000	186,000
1102	1-5485-44	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V4	293,000	295,000
1103	2-7431-31	フロストドライデシケータN-SFD-CB	148,000	149,000
1103	2-7431-33	フロストドライデシケータN-SFD-WB	326,000	327,000
1114	3-1488-01	NFC温湿度ロガーAS-215LFA	14,600	19,600
1124	4-2257-01	F42011-0000 デシケーター	62,000	69,200
1125	3-5990-01	防塵防湿キャリー HS120052	13,500	15,300
1125	3-5990-02	防塵防湿キャリー HS120077	12,000	12,800
1125	3-5990-03	防塵防湿キャリー HS120078	13,500	14,300
1126	1-1643-01	ビッグドライ(シリカゲル用)SPX-1	48,000	49,000
1126	1-1643-02	ビッグドライ(シリカゲル用)SPX-2	85,000	86,000
1126	1-1643-03	ビッグドライ(シリカゲル用)SPX-3	118,000	119,000
1126	1-1643-04	ビッグドライ(シリカゲル用)SPX-4	218,000	219,000
1126	1-055-02	ステンレスデシケーターSD用 予備棚板	8,500	9,000
1127	4-2782-01	3084041 ガラスデシケーター	33,700	36,200
1127	4-2782-02	3084042 ガラスデシケーター	33,000	35,500
1127	4-2782-03	3084043 ガラスデシケーター	37,500	40,300
1127	4-2782-04	3084044 ガラスデシケーター	54,600	58,600
1127	4-2782-05	3084045 ガラスデシケーター	99,000	106,300
1127	3-6010-01	デシケーター 280K100	13,000	15,900
1127	3-6010-02	デシケーター 280K150	17,500	21,400
1127	3-6010-03	デシケーター 280K200	30,000	36,700
1127	3-6010-04	デシケーター 280K250	39,800	48,600
1127	3-6010-05	デシケーター 280K300	55,000	67,100
1127	3-6011-21	上ロデシケータ280S280V/T100	14,000	17,100
1127	3-6011-22	上ロデシケータ280S280V/T150	27,000	33,000
1127	3-6011-23	上ロデシケータ280S280V/T200	36,000	44,000
1127	3-6011-24	上ロデシケータ280S280V/T250	39,000	47,600
1127	3-6011-25	上ロデシケータ280S280V/T300	54,000	65,900
1127	3-6011-11	バルブのみ 280V	8,800	10,500
1127	1-1474-12	乾燥ガラス器 13510150Y	6,200	6,500
1127	1-1474-13	乾燥ガラス器 13510180Y	8,600	9,000
1127	1-1474-14	乾燥ガラス器 13510210Y	12,000	12,500
1127	1-1474-15	乾燥ガラス器 13510240Y	18,000	18,800
1127	1-1474-16	乾燥ガラス器 13510300Y	33,000	34,500
1128	6-183-01	ねじロデシケーター 横口 142 シバタ	45,000	52,000
1128	6-183-02	ねじロデシケーター 横口 190 シバタ	49,000	52,000
1128	6-183-03	ねじロデシケーター 横口 240 シバタ	59,000	67,500
1128	6-184-01	ねじロデシケーター用コック シバタ	6,800	7,300
1128	1-066-22	ポリカデシケーター 241型	11,500	12,200
1128	1-066-14	ポリカデシケーター 301型	21,500	22,700
1128	3-6394-01	デシケーター用中板 90	1,800	2,000
1128	3-6394-02	デシケーター用中板 140	2,700	2,900
1128	3-6394-03	デシケーター用中板 190	4,500	4,800
1128	3-6394-04	デシケーター用中板 235	6,000	6,400
1128	3-6394-05	デシケーター用中板 280	7,000	7,500
1130	1-7315-01	シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青	1,400	1,500
1130	1-7315-11	シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青	22,500	23,500
1131	1-6977-01	乾燥剤キャニスター F420460000	4,600	5,100
1132	1-640-01	乾燥剤AS0100 70個	4,000	4,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1132	1-640-02	乾燥剤AS0200 40個	3,800	4,000
1132	1-640-03	乾燥剤ASTDRB0200 40個	4,300	4,600
1139	2-8647-01	湿度コントロールユニットAHCU-1	498,000	548,000
1139	2-8647-02	湿度コントロールユニットAHCU-2	658,000	728,000
1139	3-6341-11	446 除湿用チューブ	400	410
1139	3-6341-12	447 除湿用チューブ	450	490
1139	3-6341-13	448 除湿用チューブ	550	590
1144	2-931-01	成形真空デシケーターRVD-250	13,500	14,000
1144	2-931-02	成形真空デシケーターRVD-300	20,500	21,500
1144	2-931-03	成形真空デシケーターRVD-250ゲージ付	18,500	19,000
1144	2-931-04	成形真空デシケーターRVD-300ゲージ付	25,500	26,500
1152	3-5349-41	薬品トレイ グレー	2,200	2,300
1152	3-5349-42	薬品トレイ ブルー	2,200	2,300
1152	3-5349-43	薬品トレイ イエロー	2,200	2,300
1152	3-5349-51	薬品トレイ タテ仕切り板	450	490
1152	3-5349-52	薬品トレイ ヨコ仕切り板	250	260
1152	4-5323-12	KHコンテナ専用ボトル広口取手付10L	3,000	3,200
1153	4-2467-01	380x240x115mm PPTレー	2,500	3,100
1153	2-8083-01	ボトルキャリアー F11640-0001	9,000	10,300
1153	1-9561-01	セーフティボトルキャリア65050010	17,300	18,100
1154	3-8580-01	持ち運びトレイ HS2200A	14,000	15,900
1154	3-8580-02	持ち運びトレイ HS2200B	14,000	15,900
1154	3-9025-01	セーフティボトルキャリア B-100-1	7,400	8,500
1154	3-9025-02	セーフティボトルキャリア B-102-1	7,400	8,500
1154	3-9025-03	セーフティボトルキャリア B-100	15,400	17,600
1154	3-9025-04	セーフティボトルキャリア B-101	15,400	17,600
1154	3-9025-05	セーフティボトルキャリア B102	15,400	17,600
1155	3-8583-01	マグネットピペットラックHS20615M	12,000	13,600
1155	3-6363-01	ピペットラック 04395-07	15,300	19,100
1157	2-829-01	ピペットレーC37370000E	2,700	2,900
1157	2-830-01	ピペットスタンドC37384010E	2,400	2,580
1157	1-6983-01	ピペットラック F189530000	7,100	8,000
1158	2-6364-01	ピペットスタンド F18962-0006	18,200	21,800
1159	1-8134-03	ピペッタークランプ HS20162A	5,500	5,800
1159	4-1862-01	P4408マルチチャンネルピペットラック	12,000	14,000
1160	3-5991-01	ピペットステーションHS120026 青	16,000	18,200
1160	3-5991-02	ピペットステーションHS120056黄緑	16,000	18,200
1160	3-5991-03	ピペットステーションHS120057 紫	16,000	18,200
1160	3-8584-01	ピペットスタンド HS120480	17,800	20,200
1160	3-8584-02	ピペットスタンド HS120481	17,800	20,200
1160	3-8584-03	ピペットスタンド HS120499	17,800	20,200
1161	3-222-01	バイアルホルダー VF-13	4,700	5,100
1161	3-222-02	バイアルホルダー VF-16	4,700	5,100
1161	3-222-03	バイアルホルダー VF-20	4,700	5,100
1161	3-222-04	バイアルホルダー VF-28	4,700	5,100
1162	3-220-01	サンプル管ケース M-1型	9,200	9,800
1162	3-220-02	サンプル管ケース M-2型	9,200	9,800
1162	3-223-01	ボトルスタンド BS-35	6,000	6,600
1162	3-223-02	ボトルスタンド BS-40	6,000	6,600
1162	3-223-03	ボトルスタンド BS-45	6,000	6,600
1162	3-223-04	ボトルスタンド BS-50	6,000	6,600
1162	3-223-05	ボトルスタンド BS-55	6,000	6,600
1162	3-223-06	ボトルスタンド BS-60	6,000	6,600
1164	1-1981-01	フラットシャーレホルダー FSH5-90	17,600	19,300
1164	1-1981-11	フラットシャーレホルダー 追加トレイ	3,000	3,300
1167	1-9675-03	ストロングケース GT-M	4,900	5,400
1167	1-9675-01	ストロングケース GT-C	7,300	8,050
1167	1-9675-02	ストロングケース GT-R	8,700	9,600
1167	3-9684-01	アルミニケース AL-M001	1,670	1,850
1167	3-9684-02	アルミニケース AL-M002	1,990	2,200
1167	3-9684-03	アルミニケース AL-M003	1,670	1,850

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1167	1-6498-01	アルミケース T3AA-S	7,800	8,600
1167	1-6498-02	アルミケース T3AA	7,800	8,600
1167	1-6498-03	アルミケース T3AA-C	6,900	7,600
1167	1-6498-05	アルミケース AL-L	14,200	15,700
1170	5-215-01	小型コンテナー TB-1 レッド	850	940
1170	5-215-02	小型コンテナー TB-3 イエロー	1,500	1,650
1170	5-215-06	小型コンテナー TB-5 ライトグリーン	2,370	2,610
1170	5-215-07	小型コンテナー TB-5 ブルー	2,370	2,610
1170	5-215-03	小型コンテナー TB-10 ブルー	3,220	3,540
1170	5-215-04	小型コンテナー TB-20 グレー	6,010	6,610
1170	5-215-05	小型コンテナー TB-20 ブルー	6,010	6,610
1170	2-9180-01	小物保管用コンテナーHN-1	770	990
1170	2-9180-02	小物保管用コンテナーHN-2	950	1,190
1170	2-9180-03	小物保管用コンテナーHN-3	1,700	2,020
1172	3-5340-01	実験台引出しトレー スクエア3	2,000	3,000
1172	3-5340-02	実験台引出しトレー スクエア4	2,000	3,000
1172	3-5340-03	実験台引出しトレー スクエア8	2,000	3,000
1172	3-5340-04	実験台引出しトレー コンビ	2,000	3,000
1172	3-5340-05	実験台引出しトレー スクエアコンビ	2,000	3,000
1172	3-5340-06	実験台引出しトレー ピンセット10	2,000	3,000
1172	3-5340-07	実験台引出しトレー スクエアハーフ	1,600	2,600
1176	0-5729-36	アルティアユニット NT-450-BL	128,000	135,000
1176	0-5729-37	アルティアユニット NT-650-BL	138,000	145,000
1176	0-5729-38	アルティアユニット NT-350-HL	135,000	140,000
1176	0-5729-33	トールユニット縦 NT-450-B	113,000	120,000
1176	0-5729-31	トールユニット横 NT-650-B	110,000	116,000
1176	8-8883-11	アルティアトールユニット NT-650	221,000	229,000
1178	8-2176-13	アルティアバスケットHAB75アイボリー	2,400	2,500
1178	8-2176-14	アルティアバスケットHAB150アイボリー	3,600	3,800
1178	8-2176-11	アルティアバスケットAB75アイボリー	4,000	4,200
1178	8-2176-12	アルティアバスケットAB150アイボリー	7,100	7,500
1178	0-5734-05	セパレーター ハーフ深150トレイ用 短	630	670
1178	0-5734-06	セパレーター ハーフ浅75トレイ用 短	380	400
1179	4-1144-01	TT34SEMS122U3D4	710,700	802,300
1179	4-1144-02	TT37SEMS122U4D4	854,600	961,400
1179	4-1144-03	TT40SELS122U3D4	822,500	924,400
1179	4-1144-04	TT46SELS122U4D4	999,000	1,117,400
1179	4-1144-05	TT34SUMS122U3D4	1,091,100	1,220,500
1179	4-1144-06	TT37SUMS122U4D4	1,304,200	1,455,600
1179	4-1144-07	TT40SULS122U3D4	1,288,900	1,436,800
1179	4-1144-08	TT46SULS122U4D4	1,551,800	1,724,600
1179	3-305-01	エレクターシェルフ SS610	32,600	36,000
1179	3-306-01	エレクターシェルフ SS910	39,800	43,600
1179	3-307-01	エレクターシェルフ SS1520	53,800	59,200
1179	3-308-01	エレクターシェルフ MM610	40,800	45,000
1179	3-309-01	エレクターシェルフ MM910	50,400	55,400
1179	3-310-01	エレクターシェルフ MM1520	67,600	74,200
1179	3-311-01	エレクターシェルフ LL610	57,800	64,400
1179	3-312-01	エレクターシェルフ LL910	72,600	79,600
1179	3-313-01	エレクターシェルフ LL1520	100,600	110,800
1179	3-308-02	エレクターシェルフ MM610ドローリー	76,900	84,700
1179	3-309-02	エレクターシェルフ MM910ドローリー	89,300	98,200
1179	3-310-02	エレクターシェルフ MM1520ドローリー	111,000	126,800
1179	3-311-02	エレクターシェルフ LL610ドローリー	95,200	105,500
1179	3-312-02	エレクターシェルフ LL910ドローリー	113,500	124,600
1179	3-313-02	エレクターシェルフ LL1520ドローリー	152,100	167,500
1179	3-315-01	棚板 S610 605×303	4,500	5,000
1179	3-315-02	棚板 S760 756×303	5,300	5,800
1179	3-315-03	棚板 S910 912×303	6,300	6,900
1179	3-315-04	棚板 S1070 1061×303	6,900	7,600
1179	3-315-05	棚板 S1220 1213×303	8,100	8,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1179	3-315-06	棚板 S1520 1520×303	9,800	10,800
1179	3-315-07	棚板 M610 605×454	5,600	6,200
1179	3-315-08	棚板 M760 756×454	6,800	7,500
1179	3-315-09	棚板 M910 912×454	8,000	8,800
1179	3-315-10	棚板 M1070 1061×454	9,200	10,100
1179	3-315-11	棚板 M1220 1213×454	10,700	11,800
1179	3-315-12	棚板 M1520 1520×454	12,300	13,500
1179	3-315-13	棚板 L610 605×606	8,900	10,000
1179	3-315-14	棚板 L760 756×606	10,700	11,600
1179	3-315-15	棚板 L910 912×606	12,600	13,800
1179	3-315-16	棚板 L1070 1061×606	13,700	15,200
1179	3-315-17	棚板 L1220 1213×606	16,100	17,800
1179	3-315-18	棚板 L1520 1520×606	19,600	21,600
1179	3-314-01	柱 S1320	5,800	6,400
1179	3-314-02	柱 S1580	6,400	7,000
1179	3-314-03	柱 S1830	7,300	8,000
1179	3-314-04	柱 M1320	7,100	7,800
1179	3-314-05	柱 M1580	8,300	9,100
1179	3-314-06	柱 M1830	9,200	10,100
1179	3-314-07	柱 L1320	8,100	8,900
1179	3-314-08	柱 L1580	9,700	10,700
1179	3-314-09	柱 L1830	11,100	12,200
1180	3-319-01	スーパーエレクターシェルフ MS610S	48,800	54,000
1180	3-319-02	スーパーエレクター MS610SDローリー	84,900	93,700
1180	3-320-01	スーパーエレクターシェルフ MS910S	56,000	61,600
1180	3-320-02	スーパーエレクター MS910SDローリー	94,900	104,400
1180	3-321-01	スーパーエレクターシェルフMS1520S	76,000	83,600
1180	3-321-02	スーパーエレクターMS1520SDローリー	123,800	136,200
1180	3-322-01	スーパーエレクターシェルフ LS610S	54,800	60,400
1180	3-322-02	スーパーエレクター LS610SDローリー	92,200	101,500
1180	3-323-01	スーパーエレクターシェルフ LS910S	68,800	76,000
1180	3-323-02	スーパーエレクター LS910SDローリー	109,700	121,000
1180	3-324-01	スーパーエレクターシェルフLS1520S	96,000	105,600
1180	3-324-02	スーパーエレクターLS1520SDローリー	147,500	162,300
1180	3-326-01	棚板 MS610	7,600	8,400
1180	3-326-02	棚板 MS760	8,300	9,100
1180	3-326-03	棚板 MS910	9,400	10,300
1180	3-326-04	棚板 MS1070	10,200	11,200
1180	3-326-05	棚板 MS1220	11,700	12,900
1180	3-326-06	棚板 MS1520	14,400	15,800
1180	3-326-07	棚板 MS1820	16,500	18,200
1180	3-328-01	棚板 LS610	9,100	10,000
1180	3-328-02	棚板 LS760	10,100	11,100
1180	3-328-03	棚板 LS910	12,600	13,900
1180	3-328-04	棚板 LS1070	14,000	15,400
1180	3-328-05	棚板 LS1220	16,100	17,700
1180	3-328-06	棚板 LS1520	19,400	21,300
1180	3-328-07	棚板 LS1820	22,400	24,600
1180	3-4067-01	棚板 LMS910	16,000	20,000
1180	3-4067-02	棚板 LMS1220	19,000	24,100
1180	3-4067-03	棚板 LMS1520	21,500	26,900
1180	3-4067-04	棚板 LMS1820	25,400	31,800
1180	3-4067-05	棚板 LLS910	17,500	21,900
1180	3-4067-06	棚板 LLS1220	21,000	26,300
1180	3-4067-07	棚板 LLS1520	24,600	30,800
1180	3-4067-08	棚板 LLS1820	28,000	35,000
1180	3-4014-01	棚板(サイドアップ棚) MU610	7,600	8,400
1180	3-4014-02	棚板(サイドアップ棚) MU760	8,300	9,100
1180	3-4014-03	棚板(サイドアップ棚) MU910	9,400	10,300
1180	3-4014-04	棚板(サイドアップ棚) MU1070	10,200	11,200
1180	3-4014-05	棚板(サイドアップ棚) MU1220	11,700	12,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1180	3-4014-06	棚板(サイドアップ棚) MU1520	14,400	15,800
1180	3-4014-07	棚板(サイドアップ棚) MU1820	16,500	18,200
1180	3-4015-01	棚板(サイドアップ棚) LU760	10,100	11,100
1180	3-4015-02	棚板(サイドアップ棚) LU910	12,600	13,900
1180	3-4015-03	棚板(サイドアップ棚) LU1070	14,000	15,400
1180	3-4015-04	棚板(サイドアップ棚) LU1220	16,100	17,700
1180	3-4015-05	棚板(サイドアップ棚) LU1520	19,400	21,300
1180	3-325-01	スーパーエレクター用柱 P755	2,600	2,900
1180	3-325-02	スーパーエレクター用柱 P1390	3,200	3,500
1180	3-325-03	スーパーエレクター用柱 P1590	3,700	4,100
1180	3-325-04	スーパーエレクター用柱 P1900	4,600	5,100
1180	3-325-05	スーパーエレクター用柱 P2200	5,200	5,700
1180	3-340-11	キャスター R100TPE	3,600	4,000
1180	3-341-01	キャスター φ125	5,100	5,600
1180	3-340-12	キャスター S100TPE	4,100	4,500
1180	3-341-02	キャスター φ125 ストッパー付	5,600	6,200
1181	1-8474-11	シェルフセット A1824NCドローリー無	47,400	55,200
1181	1-8474-12	シェルフセット A1824NCドローリー有	85,500	94,900
1181	1-8474-13	シェルフセット A1836NCドローリー無	52,400	59,200
1181	1-8474-14	シェルフセット A1836NCドローリー有	92,300	102,000
1181	1-8474-15	シェルフセット A1848NCドローリー無	58,400	66,400
1181	1-8474-16	シェルフセット A1848NCドローリー有	105,700	117,300
1181	1-8474-17	シェルフセット A1860NCドローリー無	66,400	76,000
1181	1-8474-18	シェルフセット A1860NCドローリー有	115,200	128,600
1181	1-8474-19	シェルフセット A2424NCドローリー無	56,400	64,000
1181	1-8474-20	シェルフセット A2424NCドローリー有	94,800	105,100
1181	1-8474-21	シェルフセット A2436NCドローリー無	60,400	68,800
1181	1-8474-22	シェルフセット A2436NCドローリー有	102,300	113,800
1181	1-8474-23	シェルフセット A2448NCドローリー無	70,400	80,800
1181	1-8474-24	シェルフセット A2448NCドローリー有	120,900	135,300
1181	1-8474-25	シェルフセット A2460NCドローリー無	82,400	92,800
1181	1-8474-26	シェルフセット A2460NCドローリー有	134,900	149,500
1181	1-8482-01	棚板 A1824NC	9,000	10,400
1181	1-8482-02	棚板 A1830NC	9,500	10,800
1181	1-8482-03	棚板 A1836NC	10,000	11,400
1181	1-8482-04	棚板 A1842NC	11,000	12,800
1181	1-8482-05	棚板 A1848NC	11,500	13,200
1181	1-8482-06	棚板 A1860NC	13,500	15,600
1181	1-8482-07	棚板 A1872NC	15,500	17,800
1181	1-8482-08	棚板 A2424NC	11,000	12,600
1181	1-8482-09	棚板 A2430NC	11,500	13,200
1181	1-8482-10	棚板 A2436NC	12,000	13,800
1181	1-8482-11	棚板 A2442NC	13,000	14,800
1181	1-8482-12	棚板 A2448NC	14,500	16,800
1181	1-8482-13	棚板 A2460NC	17,500	19,800
1181	1-8482-14	棚板 A2472NC	18,800	22,400
1181	1-8483-11	柱 PA1390W	2,500	2,800
1181	1-8483-12	柱 PA1390N	2,500	2,800
1181	1-8483-13	柱 PA1590W	2,800	3,100
1181	1-8483-14	柱 PA1590N	2,800	3,100
1181	1-8483-15	柱 PA1900W	3,100	3,400
1181	1-8483-16	柱 PA1900N	3,100	3,400
1181	1-8483-17	柱 PA2200W	4,000	4,400
1181	1-8483-18	柱 PA2200N	4,000	4,400
1181	1-8486-01	キャスター ナイロンφ60 ストッパー無	1,700	1,900
1181	1-8486-02	キャスター ナイロンφ60 ストッパー付	2,000	2,200
1181	1-8487-01	キャスター ゴムφ75 ストッパー無	2,600	2,900
1181	1-8487-02	キャスター ゴムφ75 ストッパー付	3,200	3,500
1182	1-4571-01	エレクター SMS910SETドローリー無	106,800	117,600
1182	1-4571-02	エレクター SMS910SETドローリー付	145,700	160,400
1182	1-4573-01	エレクターSMS1220SETドローリー無	130,400	143,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1182	1-4573-02	エレクターSMS1220SETドローリ付	176,700	194,500
1182	1-4574-01	エレクターSMS1520SETドローリ無	161,200	177,200
1182	1-4574-02	エレクターSMS1520SETドローリ付	209,000	229,800
1182	1-4575-01	エレクター SLS910SETドローリ無	136,000	149,600
1182	1-4575-02	エレクター SLS910SETドローリ付	176,900	194,600
1182	1-4577-01	エレクターSLS1220SETドローリ無	165,200	181,600
1182	1-4577-02	エレクターSLS1220SETドローリ付	214,700	236,100
1182	1-4578-01	エレクターSLS1520SETドローリ無	199,600	219,600
1182	1-4578-02	エレクターSLS1520SETドローリ付	251,100	276,300
1182	1-4580-01	エレクター MSS910SETドローリ無	91,600	104,400
1182	1-4580-02	エレクター MSS910SETドローリ付	130,500	147,200
1182	1-4581-01	エレクターMSS1220SETドローリ無	107,200	122,400
1182	1-4581-02	エレクターMSS1220SETドローリ付	153,500	173,300
1182	1-4582-01	エレクターMSS1520SETドローリ無	121,200	138,800
1182	1-4582-02	エレクターMSS1520SETドローリ付	169,000	191,400
1182	1-4585-01	エレクター LSS910SETドローリ無	105,600	120,800
1182	1-4585-02	エレクター LSS910SETドローリ付	146,500	165,800
1182	1-4586-01	エレクターLSS1220SETドローリ無	122,000	139,600
1182	1-4586-02	エレクターLSS1220SETドローリ付	171,500	194,100
1182	1-4587-01	エレクターLSS1520SETドローリ無	138,800	158,800
1182	1-4587-02	エレクターLSS1520SETドローリ付	190,300	215,500
1182	1-6910-01	柱 PS755	3,700	4,100
1182	1-6910-02	柱 PS1390	4,400	4,800
1182	1-6910-03	柱 PS1590	5,200	5,700
1182	1-6910-04	柱 PS1900	6,100	6,700
1182	1-6910-05	柱 PS2200	7,200	7,900
1182	3-344-01	棚板 SMS910	20,600	22,700
1182	3-344-02	棚板 SMS1070	23,400	25,700
1182	3-344-03	棚板 SMS1220	26,500	29,200
1182	3-344-04	棚板 SMS1520	34,200	37,600
1182	3-344-05	棚板 SLS910	27,900	30,700
1182	3-344-06	棚板 SLS1070	31,200	34,300
1182	3-344-07	棚板 SLS1220	35,200	38,700
1182	3-344-08	棚板 SLS1520	43,800	48,200
1182	3-342-01	棚板 MSS760	16,400	18,900
1182	3-342-02	棚板 MSS910	18,300	21,000
1182	3-342-03	棚板 MSS1220	22,200	25,500
1182	3-342-04	棚板 MSS1520	25,700	29,600
1182	3-342-05	棚板 MSS1820	29,400	33,800
1182	3-343-01	棚板 LSS760	19,000	21,900
1182	3-343-02	棚板 LSS910	21,800	25,100
1182	3-343-03	棚板 LSS1220	25,900	29,800
1182	3-343-04	棚板 LSS1520	30,100	34,600
1182	3-343-05	棚板 LSS1820	34,200	39,300
1182	3-357-01	バックレヅジ BLT1820	3,100	3,400
1182	3-357-02	バックレヅジ BLT1520	2,800	3,100
1182	3-357-03	バックレヅジ BLT1220	2,600	2,900
1182	3-357-04	バックレヅジ BLT1070	2,100	2,300
1182	3-357-05	バックレヅジ BLT910	2,000	2,200
1182	3-357-06	バックレヅジ BLT760	1,900	2,100
1182	3-357-07	バックレヅジ BLT610	1,700	1,900
1182	3-358-01	バックレヅジ BLF1820	2,400	2,600
1182	3-358-02	バックレヅジ BLF1520	2,200	2,400
1182	3-358-03	バックレヅジ BLF1220	2,000	2,200
1182	3-358-04	バックレヅジ BLF1070	1,700	1,900
1182	3-358-05	バックレヅジ BLF910	1,600	1,800
1182	3-358-06	バックレヅジ BLF760	1,500	1,700
1182	3-358-07	バックレヅジ BLF610	1,400	1,500
1182	3-359-01	サイドレヅジ SLT610	1,700	1,900
1182	3-359-04	サイドレヅジSLT530	1,600	1,800
1182	3-359-02	サイドレヅジ SLT460	1,500	1,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1182	3-359-03	サイドレヅジSLT310	1,300	1,400
1182	3-360-01	サイドレヅジ SLF610	1,400	1,500
1182	3-360-04	サイドレヅジSLF530	1,400	1,500
1182	3-360-02	サイドレヅジ SLF460	1,300	1,400
1182	3-360-03	サイドレヅジSLF310	1,100	1,200
1183	0-6894-21	イーブンシェルフ用棚 AHM610 1枚	4,400	5,000
1183	0-6894-22	イーブンシェルフ用棚 AHM760 1枚	4,900	5,600
1183	0-6894-23	イーブンシェルフ用棚 AHM910 1枚	5,700	6,500
1183	0-6894-24	イーブンシェルフ用棚AHM1070 1枚	6,500	7,400
1183	0-6894-25	イーブンシェルフ用棚AHM1220 1枚	7,300	8,200
1183	0-6894-26	イーブンシェルフ用棚AHM1520 1枚	9,900	11,100
1183	0-6894-27	イーブンシェルフ用棚AHM1820 1枚	11,000	12,400
1183	0-6894-28	イーブンシェルフ用棚 AHL610 1枚	5,700	6,500
1183	0-6894-29	イーブンシェルフ用棚 AHL760 1枚	6,800	7,700
1183	0-6894-30	イーブンシェルフ用棚 AHL910 1枚	8,300	9,400
1183	0-6894-31	イーブンシェルフ用棚AHL1070 1枚	9,300	10,500
1183	0-6894-32	イーブンシェルフ用棚AHL1220 1枚	10,000	11,300
1183	0-6894-33	イーブンシェルフ用棚AHL1520 1枚	13,000	14,700
1183	0-6894-34	イーブンシェルフ用棚AHL1820 1枚	15,000	16,900
1183	0-6896-01	シェルフ AHM610S4・1900	33,100	37,500
1183	0-6896-02	シェルフ AHM760S4・1900	35,200	39,900
1183	0-6896-03	シェルフ AHM910S4・1900	38,000	42,900
1183	0-6896-04	シェルフ AHM1070S4・1900	42,200	47,600
1183	0-6896-05	シェルフ AHM1220S4・1900	45,000	50,700
1183	0-6896-06	シェルフ AHM1520S4・1900	53,000	61,700
1183	0-6896-07	シェルフ AHM1820S4・1900	57,800	67,600
1183	0-6896-08	シェルフ AHL610S4・1900	36,500	43,700
1183	0-6896-09	シェルフ AHL760S4・1900	41,000	48,700
1183	0-6896-10	シェルフ AHL910S4・1900	46,800	55,200
1183	0-6896-11	シェルフ AHL1070S4・1900	50,000	58,700
1183	0-6896-12	シェルフ AHL1220S4・1900	55,000	64,500
1183	0-6896-13	シェルフ AHL1520S4・1900	64,500	75,200
1183	0-6896-14	シェルフ AHL1820S4・1900	75,000	84,400
1183	0-6056-01	シェルフ AHM610S4・1600	32,500	34,000
1183	0-6056-02	シェルフ AHM760S4・1600	32,200	36,500
1183	0-6056-03	シェルフ AHM910S4・1600	35,200	39,700
1183	0-6056-04	シェルフ AHM1070S4・1600	39,200	44,200
1183	0-6056-05	シェルフ AHM1220S4・1600	40,000	47,400
1183	0-6056-06	シェルフ AHM1520S4・1600	50,000	58,200
1183	0-6056-07	シェルフ AHM1820S4・1600	54,000	63,200
1183	0-6056-08	シェルフ AHL610S4・1600	33,000	39,700
1183	0-6056-09	シェルフ AHL760S4・1600	37,000	44,000
1183	0-6056-10	シェルフ AHL910S4・1600	43,000	50,800
1183	0-6056-11	シェルフ AHL1070S4・1600	47,000	55,300
1183	0-6056-12	シェルフ AHL1220S4・1600	50,000	58,700
1183	0-6056-13	シェルフ AHL1520S4・1600	60,000	70,000
1183	0-6056-14	シェルフ AHL1820S4・1600	71,200	80,100
1183	0-6057-01	シェルフ AHM610S4・1400	28,000	31,800
1183	0-6057-02	シェルフ AHM760S4・1400	30,000	34,100
1183	0-6057-03	シェルフ AHM910S4・1400	33,100	37,400
1183	0-6057-04	シェルフ AHM1070S4・1400	37,100	41,900
1183	0-6057-05	シェルフ AHM1220S4・1400	38,000	45,200
1183	0-6057-06	シェルフ AHM1520S4・1400	48,000	56,100
1183	0-6057-07	シェルフ AHM1820S4・1400	53,000	62,200
1183	0-6057-08	シェルフ AHL610S4・1400	32,000	38,700
1183	0-6057-09	シェルフ AHL760S4・1400	36,000	43,000
1183	0-6057-10	シェルフ AHL910S4・1400	42,000	49,800
1183	0-6057-11	シェルフ AHL1070S4・1400	46,000	54,300
1183	0-6057-12	シェルフ AHL1220S4・1400	49,000	57,700
1183	0-6057-13	シェルフ AHL1520S4・1400	59,000	69,000
1183	0-6057-14	シェルフ AHL1820S4・1400	70,200	79,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1184	62-0897-18	SE-915E メタルシェルフ	7,800	9,230
1184	62-0897-19	SE-918E メタルシェルフ	9,800	11,600
1185	6-6693-01	軽量ラック 4段 TK63A	13,500	16,200
1185	6-6693-02	軽量ラック 4段 TK63C	14,900	17,900
1185	6-6693-03	軽量ラック 4段 TK63E	17,400	20,900
1185	6-6693-04	軽量ラック 4段 TK64A	16,200	19,500
1185	6-6693-05	軽量ラック 4段 TK64C	19,300	23,200
1185	6-6693-06	軽量ラック 4段 TK64E	21,300	25,600
1185	6-6693-07	軽量ラック 4段 TK65A	19,000	22,800
1185	6-6693-08	軽量ラック 4段 TK65C	21,300	25,600
1185	6-6693-09	軽量ラック 4段 TK65E	26,100	31,400
1185	6-6693-10	軽量ラック 4段 TK66A	21,100	25,400
1185	6-6693-11	軽量ラック 4段 TK66C	24,200	29,100
1185	6-6693-12	軽量ラック 4段 TK66E	30,200	36,300
1185	6-6693-13	軽量ラック 4段 TK73A	14,000	16,800
1185	6-6693-14	軽量ラック 4段 TK73C	15,500	18,600
1185	6-6693-15	軽量ラック 4段 TK73E	17,800	21,400
1185	6-6693-16	軽量ラック 4段 TK74A	16,600	20,000
1185	6-6693-17	軽量ラック 4段 TK74C	19,800	23,800
1185	6-6693-18	軽量ラック 4段 TK74E	21,700	26,100
1185	6-6693-19	軽量ラック 4段 TK75A	19,400	23,300
1185	6-6693-20	軽量ラック 4段 TK75C	21,700	26,100
1185	6-6693-21	軽量ラック 4段 TK75E	26,600	32,000
1185	6-6693-22	軽量ラック 4段 TK76A	21,500	25,900
1185	6-6693-23	軽量ラック 4段 TK76C	24,600	29,600
1185	6-6693-24	軽量ラック 4段 TK76E	30,600	36,800
1185	6-6694-01	軽量ラック 6段 TK63A	15,600	18,800
1185	6-6694-02	軽量ラック 6段 TK63C	17,700	21,300
1185	6-6694-03	軽量ラック 6段 TK63E	21,300	25,600
1185	6-6694-04	軽量ラック 6段 TK64A	18,800	22,600
1185	6-6694-05	軽量ラック 6段 TK64C	23,500	28,200
1185	6-6694-06	軽量ラック 6段 TK64E	26,500	31,800
1185	6-6694-07	軽量ラック 6段 TK65A	23,000	27,600
1185	6-6694-08	軽量ラック 6段 TK65C	26,500	31,800
1185	6-6694-09	軽量ラック 6段 TK65E	33,800	40,600
1185	6-6694-10	軽量ラック 6段 TK66A	26,200	31,500
1185	6-6694-11	軽量ラック 6段 TK66C	30,800	37,000
1185	6-6694-12	軽量ラック 6段 TK66E	39,900	47,900
1185	6-6694-13	軽量ラック 6段 TK73A	16,000	19,300
1185	6-6694-14	軽量ラック 6段 TK73C	18,200	21,900
1185	6-6694-15	軽量ラック 6段 TK73E	21,700	26,100
1185	6-6694-16	軽量ラック 6段 TK74A	19,300	23,200
1185	6-6694-17	軽量ラック 6段 TK74C	24,000	28,800
1185	6-6694-18	軽量ラック 6段 TK74E	26,900	32,300
1185	6-6694-19	軽量ラック 6段 TK75A	23,500	28,200
1185	6-6694-20	軽量ラック 6段 TK75C	26,900	32,300
1185	6-6694-21	軽量ラック 6段 TK75E	34,200	41,100
1185	6-6694-22	軽量ラック 6段 TK76A	26,600	32,000
1185	6-6694-23	軽量ラック 6段 TK76C	31,300	37,600
1185	6-6694-24	軽量ラック 6段 TK76E	40,300	48,400
1185	6-6696-01	軽量ラック TK63A 段増し	1,000	1,200
1185	6-6696-02	軽量ラック TK63C 段増し	1,400	1,700
1185	6-6696-03	軽量ラック TK63E 段増し	2,000	2,400
1185	6-6696-04	軽量ラック TK64A 段増し	1,400	1,700
1185	6-6696-05	軽量ラック TK64C 段増し	2,200	2,700
1185	6-6696-06	軽量ラック TK64E 段増し	2,600	3,200
1185	6-6696-07	軽量ラック TK65A 段増し	2,100	2,600
1185	6-6696-08	軽量ラック TK65C 段増し	2,600	3,200
1185	6-6696-09	軽量ラック TK65E 段増し	3,900	4,700
1185	6-6696-10	軽量ラック TK66A 段増し	2,600	3,200
1185	6-6696-11	軽量ラック TK66C 段増し	3,400	4,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1185	6-6696-12	軽量ラック TK66E 段増し	4,900	5,900
1185	6-6696-13	軽量ラック TK73A 段増し	1,000	1,200
1185	6-6696-14	軽量ラック TK73C 段増し	1,400	1,700
1185	6-6696-15	軽量ラック TK73E 段増し	2,000	2,400
1185	6-6696-16	軽量ラック TK74A 段増し	1,400	1,700
1185	6-6696-17	軽量ラック TK74C 段増し	2,200	2,700
1185	6-6696-18	軽量ラック TK74E 段増し	2,600	3,200
1185	6-6696-19	軽量ラック TK75A 段増し	2,100	2,600
1185	6-6696-20	軽量ラック TK75C 段増し	2,600	3,200
1185	6-6696-21	軽量ラック TK75E 段増し	3,900	4,700
1185	6-6696-22	軽量ラック TK76A 段増し	2,600	3,200
1185	6-6696-23	軽量ラック TK76C 段増し	3,400	4,100
1185	6-6696-24	軽量ラック TK76E 段増し	4,900	5,900
1186	8-6541-11	5段ポールシェルフ N9005-C	62,000	66,000
1186	8-6541-12	5段ポールシェルフ N9005-B	62,000	66,000
1186	8-6541-13	5段ポールシェルフ N9005-P	62,000	66,000
1186	8-6541-14	5段ポールシェルフ N9005-Y	62,000	66,000
1186	8-6541-15	5段ポールシェルフ N9005-G	62,000	66,000
1186	8-6542-11	5段ポールシェルフ N12005-C	66,000	70,000
1186	8-6542-12	5段ポールシェルフ N12005-B	66,000	70,000
1186	8-6542-13	5段ポールシェルフ N12005-P	66,000	70,000
1186	8-6542-14	5段ポールシェルフ N12005-Y	66,000	70,000
1186	8-6542-15	5段ポールシェルフ N12005-G	66,000	70,000
1186	8-6543-11	5段ポールシェルフ N15005-C	70,000	74,000
1186	8-6543-12	5段ポールシェルフ N15005-B	70,000	74,000
1186	8-6543-13	5段ポールシェルフ N15005-P	70,000	74,000
1186	8-6543-14	5段ポールシェルフ N15005-Y	70,000	74,000
1186	8-6543-15	5段ポールシェルフ N15005-G	70,000	74,000
1186	8-6544-11	5段ポールシェルフ N9005C-C	76,000	82,000
1186	8-6544-12	5段ポールシェルフ N9005C-B	76,000	82,000
1186	8-6544-13	5段ポールシェルフ N9005C-P	76,000	82,000
1186	8-6544-14	5段ポールシェルフ N9005C-Y	76,000	82,000
1186	8-6544-15	5段ポールシェルフ N9005C-G	76,000	82,000
1186	8-6545-11	5段ポールシェルフ N12005C-C	80,000	86,000
1186	8-6545-12	5段ポールシェルフ N12005C-B	80,000	86,000
1186	8-6545-13	5段ポールシェルフ N12005C-P	80,000	86,000
1186	8-6545-14	5段ポールシェルフ N12005C-Y	80,000	86,000
1186	8-6545-15	5段ポールシェルフ N12005C-G	80,000	86,000
1186	8-6546-11	5段ポールシェルフ N15005C-C	84,000	90,000
1186	8-6546-12	5段ポールシェルフ N15005C-B	84,000	90,000
1186	8-6546-13	5段ポールシェルフ N15005C-P	84,000	90,000
1186	8-6546-14	5段ポールシェルフ N15005C-Y	84,000	90,000
1186	8-6546-15	5段ポールシェルフ N15005C-G	84,000	90,000
1186	3-296-01	ポールシェルフ 900mm4段	33,500	37,300
1186	3-296-02	ポールシェルフ900mm4段キャスター付	39,800	44,700
1186	3-296-03	ポールシェルフ 900mm5段	39,500	44,300
1186	3-296-04	ポールシェルフ900mm5段キャスター付	45,000	51,700
1186	3-297-01	ポールシェルフ 1200mm4段	37,000	40,900
1186	3-297-02	ポールシェルフ1200mm4段キャスター	42,500	48,300
1186	3-297-03	ポールシェルフ 1200mm5段	43,500	49,300
1186	3-298-01	ポールシェルフ 1500mm4段	41,000	45,800
1186	3-298-02	ポールシェルフ1500mm4段キャスター	47,000	52,800
1186	3-298-03	ポールシェルフ 1500mm5段	49,500	56,200
1186	3-298-04	ポールシェルフ1500mm5段キャスター	55,000	62,700
1188	4-1145-01	MAX41836FMX63P4	74,000	94,400
1188	4-1145-02	MAX41848FMX63P4	88,000	108,000
1188	4-1145-03	MAX42436FMX63P4	94,000	108,800
1188	4-1145-04	MAX42448FMX63P4	104,400	120,000
1188	4-1145-05	MAX41860FMX74P5	128,400	150,400
1188	4-1145-06	MAX42460FMX74P5	147,400	168,400
1188	4-1145-07	MAX41836GMX63P4	65,200	86,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1188	4-1145-08	MAX41848GMX63P4	77,200	98,400
1188	4-1145-09	MAX42436GMX63P4	82,000	98,400
1188	4-1145-10	MAX42448GMX63P4	99,600	117,200
1188	4-1145-11	MAX41860GMX74P5	111,400	133,400
1188	4-1145-12	MAX42460GMX74P5	142,400	161,900
1190	4-1143-01	TT34MQMS122U3D4	837,100	1,018,300
1190	4-1143-02	TT40MQMS122U4D4	1,009,800	1,219,000
1190	4-1143-03	TT40MQLS122U3D4	973,100	1,152,000
1190	4-1143-04	TT49MQLS122U4D4	1,183,000	1,385,400
1192	3-7465-01	スリムワゴン SWL-115T	9,500	12,440
1192	3-7465-02	スリムワゴン SWL-120T	10,500	13,500
1192	3-7465-03	スリムワゴン SWH-115T	15,000	19,860
1192	3-7465-04	スリムワゴン SWH-120T	16,000	22,000
1192	63-1827-85	NC-83L プリントスタンド	12,000	12,800
1192	63-1827-86	NC-300L プリントスタンド	26,000	27,800
1192	63-1827-87	NC-R650 プリントスタンド	48,000	51,000
1194	3-255-01	ナインボックス 200型	4,860	5,400
1194	3-255-02	ナインボックス200型予備仕切板 2枚入	500	560
1194	3-256-01	ナインボックス 300型	5,060	5,600
1194	3-256-02	ナインボックス 300型予備仕切板	560	620
1194	3-257-01	ナインボックス 400型	4,860	5,400
1194	3-257-02	ナインボックス400型予備仕切板 4枚入	520	580
1194	3-258-01	ナインボックス 600型	5,060	5,600
1194	3-258-02	ナインボックス600型予備仕切板 6枚入	520	580
1194	3-259-01	ナインボックス 900型	5,300	5,900
1194	3-259-02	ナインボックス900型予備仕切板 9枚入	560	620
1194	3-261-01	ワーキングボックス W220型	9,520	10,500
1194	3-261-02	ワーキングボックス W230型	9,660	10,700
1194	3-261-03	ワーキングボックス W330型	9,820	10,900
1194	3-261-04	ワーキングボックス W222型	10,040	11,100
1194	3-261-05	ワーキングボックス W232型	10,180	11,200
1194	3-261-06	ワーキングボックス W600型	10,320	11,600
1194	3-261-07	ワーキングボックス W800型	10,400	11,700
1194	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	660	750
1194	3-261-09	ワーキングボックス中仕切 WS-3 5枚	600	700
1194	3-261-10	ワーキングボックス中仕切 WS-6 5枚	620	700
1194	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	620	700
1198	3-5117-01	スリムストッカー 442638S6	5,300	5,800
1198	3-5117-02	スリムストッカー 442637M4	5,300	5,800
1198	3-5117-03	スリムストッカー 442636S3M2	5,300	5,800
1198	3-5117-04	スリムストッカー442639S2M1L1	5,300	5,800
1199	2-7538-01	書類収納ケース AP-F3	3,800	4,200
1199	2-7538-02	書類収納ケース AP-F6	6,000	6,600
1199	2-7538-03	書類収納ケース AP-F10	9,800	10,800
1200	7-3088-01	カラーレターケースM5 ブラック	1,700	1,900
1200	7-3088-02	カラーレターケースM5 ホワイト	1,700	1,900
1200	7-3088-03	カラーレターケースF4 ブラック	1,800	2,000
1200	7-3088-04	カラーレターケースF4 ホワイト	1,800	2,000
1200	7-3088-06	カラーレターケースF4 グリーン	1,800	2,000
1200	7-3088-07	カラーレターケースF4 ブルー	1,800	2,000
1201	63-1827-23	CHS-90 コートハンガー スライド型	14,500	16,000
1201	63-1827-24	CHS-120 コートハンガースライド型	16,300	18,000
1201	63-1827-25	CHS-150 コートハンガースライド型	18,300	20,000
1202	2-8684-01	テンキー式キーボックスKB-ER-40	133,000	144,000
1202	2-8684-11	キーボックス用ベース	6,000	6,500
1207	4-2565-01	MCK-613 ローハイトワゴン	21,000	23,000
1207	4-2565-02	MCK-2027 ローハイトワゴン	24,000	26,500
1207	1-8544-11	プラスチックワゴン Y101A	14,000	14,800
1207	1-8544-12	プラスチックワゴン Y201A	19,000	20,100
1207	1-8544-13	プラスチックワゴン Y101B	16,000	16,900
1207	1-8544-14	プラスチックワゴン Y201B	22,000	23,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1207	1-8544-15	プラスチックワゴン ガードレール	3,200	3,400
1207	1-1954-01	エクストラユーティリティカート4091	90,000	94,500
1207	1-1954-03	エクストラユーティリティカート4093	120,000	126,000
1213	3-6576-01	キャビネットワゴン CW705	77,000	83,000
1213	3-6576-02	キャビネットワゴン CW707	87,000	93,000
1213	3-6576-11	キャビネットワゴン用工具掛けボード	6,000	6,400
1213	8-3564-01	ホワイトワゴン MI3105	83,800	89,400
1213	8-3564-02	ホワイトワゴン MI3405	87,700	93,600
1215	7-7735-01	MCSWR-2PF小カラフルステンワゴン	20,000	21,000
1215	7-7735-02	MCSWR-2GF小カラフルステンワゴン	20,000	21,000
1215	7-7735-03	MCSWR-2LF小カラフルステンワゴン	20,000	21,000
1215	7-7735-04	MCSWR-2SF小カラフルステンワゴン	18,000	19,000
1215	7-7736-04	MCSWL-2SF小カラフルステンワゴン	25,500	26,500
1215	8-6986-11	CSWR-2PF カラフルステンワゴン	21,000	22,000
1215	8-6986-12	CSWR-2GF カラフルステンワゴン	21,000	22,000
1215	8-6986-13	CSWR-2LF カラフルステンワゴン	21,000	22,000
1215	8-6986-14	CSWR-2SF カラフルステンワゴン	19,000	20,000
1215	8-6987-14	CSWR-3SF カラフルステンワゴン	24,000	25,000
1215	8-6988-14	CSWL-2SF カラフルステンワゴン	26,500	27,500
1216	7-3736-02	No. 2 折畳ステンレスハンディカート	49,800	52,000
1218	8-7465-01	ストレージステンレスカート CHS-2	28,000	29,000
1218	8-7465-02	ストレージステンレスカート CHW-2	31,000	32,000
1218	8-7465-03	ストレージステンレスカート CHS-3	32,000	33,000
1218	8-7465-04	ストレージステンレスカート CHW-3	38,000	40,000
1218	3-5020-01	ステンレスベンチS型	45,600	52,000
1218	3-5021-01	ステンレスベンチSW型	55,200	60,000
1219	2-7680-01	SDカート M-2G-M 2段	31,000	34,000
1219	2-7680-02	SDカート M-3G-M 3段	36,000	40,000
1219	2-7679-01	立ち上げカート M-2V-M 2段	33,500	36,800
1219	2-7679-02	立ち上げカート M-3V-M 3段	38,500	42,800
1219	1-2619-01	ステンレス製ワゴン WG2-600K	39,400	46,400
1219	1-2619-02	ステンレス製ワゴン WG2-750K	42,100	49,500
1219	1-2619-03	ステンレス製ワゴン WG2-900K	44,300	52,400
1219	1-2619-04	ステンレス製ワゴン WG2-750H	50,900	59,800
1219	1-2619-05	ステンレス製ワゴン WG2-900H	54,700	64,500
1219	1-2620-01	ステンレス製ワゴン WG3-600K	45,600	53,900
1219	1-2620-02	ステンレス製ワゴン WG3-750K	49,400	58,100
1219	1-2620-03	ステンレス製ワゴン WG3-900K	52,900	62,300
1219	1-2620-04	ステンレス製ワゴンWG3-750H	63,200	74,400
1219	1-2620-05	ステンレス製ワゴンWG3-900H	66,100	78,200
1219	1-2720-01	ステンレス製ワゴン WGO2-600K	60,900	71,600
1219	1-2720-02	ステンレス製ワゴン WGO2-750K	67,800	80,100
1219	1-2720-03	ステンレス製ワゴン WGO2-900K	73,200	86,200
1219	1-2720-04	ステンレス製ワゴン WGO2-750H	74,500	87,700
1219	1-2720-05	ステンレス製ワゴン WGO2-900H	80,900	95,200
1219	1-2721-01	ステンレス製ワゴン WGO3-600K	66,900	79,000
1219	1-2721-02	ステンレス製ワゴン WGO3-750K	75,400	88,800
1219	1-2721-03	ステンレス製ワゴン WGO3-900K	81,800	96,300
1219	1-2721-04	ステンレス製ワゴン WGO3-750H	86,700	103,000
1219	1-2721-05	ステンレス製ワゴン WGO3-900H	92,300	109,000
1222	3-5022-01	雑品運搬車NS	47,300	52,000
1222	3-5354-01	トレーワゴン S	48,000	53,200
1222	3-5354-02	トレーワゴン W	83,000	93,600
1222	4-5347-01	グラットネル収納ケース 浅型	1,860	2,600
1222	4-5347-02	グラットネル収納ケース 深型	2,950	4,150
1223	3-419-01	ミニカート NMCA	54,600	60,400
1223	3-419-02	ミニカート NMCB	56,700	62,500
1223	3-419-03	ミニカート NMCC	60,000	66,100
1223	3-419-04	ミニカート NMCD	59,100	65,200
1223	3-419-05	ミニカート NMCE	62,100	68,500
1223	3-419-06	ミニカート NMCF	69,600	76,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1223	3-419-07	ミニカート NMCA-S	48,600	53,800
1223	3-419-08	ミニカート NMCB-S	50,700	55,900
1223	3-419-09	ミニカート NMCC-S	54,000	59,500
1223	3-419-10	ミニカート NMCD-S	53,100	58,600
1223	3-419-11	ミニカート NMCE-S	56,100	61,900
1223	3-419-12	ミニカート NMCF-S	63,600	70,300
1223	3-420-01	万能カート NBKA	65,700	72,500
1223	3-420-02	万能カート NBKB	69,000	76,100
1223	3-420-03	万能カート NBKC	71,400	78,800
1223	3-420-04	万能カート NBKD	72,100	79,500
1223	3-420-05	万能カート NBKE	79,600	87,900
1223	3-420-06	万能カート NBKF	83,800	92,400
1223	3-420-07	万能カート NBKA-S	59,700	65,900
1223	3-420-08	万能カート NBKB-S	63,000	69,500
1223	3-420-09	万能カート NBKC-S	65,400	72,200
1223	3-420-10	万能カート NBKD-S	66,100	72,900
1223	3-420-11	万能カート NBKE-S	73,600	81,300
1223	3-420-12	万能カート NBKF-S	77,800	85,800
1223	3-417-01	ワーキングテーブル 1型 NWT1A	56,500	63,200
1223	3-417-02	ワーキングテーブル 1型 NWT1B	59,500	66,500
1223	3-417-03	ワーキングテーブル 1型 NWT1C	65,700	73,600
1223	3-417-04	ワーキングテーブル 1型 NWT1E	66,200	74,200
1223	3-417-05	ワーキングテーブル 1型 NWT1F	73,800	82,700
1223	3-417-06	ワーキングテーブル 1型 NWT1A-S	50,500	56,600
1223	3-417-07	ワーキングテーブル 1型 NWT1B-S	53,500	59,900
1223	3-417-08	ワーキングテーブル 1型 NWT1C-S	59,700	67,000
1223	3-417-09	ワーキングテーブル 1型 NWT1E-S	60,200	67,600
1223	3-417-10	ワーキングテーブル 1型 NWT1F-S	67,800	76,100
1223	3-418-01	ワーキングテーブル 2型 NWT2A	64,800	72,300
1223	3-418-02	ワーキングテーブル 2型 NWT2B	68,900	76,800
1223	3-418-03	ワーキングテーブル 2型 NWT2C	77,400	86,500
1223	3-418-04	ワーキングテーブル 2型 NWT2E	78,800	88,100
1223	3-418-05	ワーキングテーブル 2型 NWT2F	89,900	100,400
1223	3-418-06	ワーキングテーブル 2型 NWT2A-S	58,800	65,700
1223	3-418-07	ワーキングテーブル NWT2B-S	62,900	70,200
1223	3-418-08	ワーキングテーブル NWT2C-S	71,400	79,900
1223	3-418-09	ワーキングテーブル NWT2E-S	72,800	81,500
1223	3-418-10	ワーキングテーブル NWT2F-S	83,900	93,800
1223	1-5292-01	カート NBKASL	64,900	71,500
1223	1-5292-03	カート NBKDSL	70,800	78,100
1223	1-5292-04	カート NBKESL	78,300	86,500
1223	1-5292-05	カート NBKFSL	82,500	91,000
1223	1-5292-06	カート NBKASL-S	58,900	64,900
1223	1-5292-07	カート NBKBSSL-S	62,200	68,500
1223	1-5292-08	カート NBKDSL-S	64,800	71,500
1223	1-5292-09	カート NBKESL-S	72,300	79,900
1223	1-5292-10	カート NBKFSL-S	76,500	84,400
1224	3-423-01	UTSカート NUTS1	85,100	96,400
1224	3-423-02	UTSカート NUTS2	90,800	102,700
1224	3-423-03	UTSカート NUTS3	93,300	105,900
1224	3-423-04	UTSカート NUTS4	101,700	115,500
1224	3-423-05	UTSカート NUTS1-S	79,100	89,800
1224	3-423-06	UTSカート NUTS2-S	84,800	96,100
1224	3-423-07	UTSカート NUTS3-S	87,300	99,300
1224	3-423-08	UTSカート NUTS4-S	95,700	108,900
1224	8-8756-01	バスケットカートBW1A	46,000	50,600
1224	8-8589-01	ワゴンMTO-MW533	9,000	9,800
1224	3-5657-01	スキマワゴン A	29,000	32,000
1224	3-5657-02	スキマワゴン B	33,500	36,000
1224	3-5657-03	スキマワゴン C	36,000	39,200
1225	4-587-01	ライトワゴン LW-358W	12,600	13,680

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1225	4-587-02	ライトワゴン LW-358WB	12,600	13,680
1225	4-587-03	ライトワゴン LW-408W	11,600	12,600
1225	4-587-04	ライトワゴン LW-408WB	11,600	12,600
1225	4-587-05	ライトワゴン LW-608W	16,100	17,690
1225	4-587-06	ライトワゴン LW-608WB	16,100	17,690
1225	3-9085-01	カラーワゴン 707F 黒	26,400	29,500
1225	3-9085-02	カラーワゴン 707F1 白	26,400	29,500
1225	3-9085-03	カラーワゴン 707F2 青	26,400	29,500
1225	3-9085-04	カラーワゴン 707F3 緑	26,400	29,500
1225	3-9085-05	カラーワゴン 707F4 赤	26,400	29,500
1225	3-9085-06	カラーワゴン 707F5 黄	26,400	29,500
1225	4-583-01	ブレーキ付ワゴン EMR-157BR	39,100	40,240
1225	4-583-02	ブレーキ付ワゴン EMR-157BRI	39,100	40,240
1225	4-583-03	ブレーキ付ワゴン EMR-157BRNU	42,300	43,490
1225	4-583-04	ブレーキ付ワゴンEMR-157BRNUI	42,300	43,490
1225	4-584-01	ブレーキ付ワゴン EKR-207BR	44,100	45,980
1225	4-584-02	ブレーキ付ワゴン EKR-207BRI	44,100	45,980
1225	4-584-03	ブレーキ付ワゴン EKR-207BRNU	47,000	49,100
1225	4-584-04	ブレーキ付ワゴンEKR-207BRNUI	47,000	49,100
1225	4-585-01	ブレーキ付ワゴン EMR-150BR	39,200	40,290
1225	4-585-02	ブレーキ付ワゴン EMR-150BRI	39,200	40,290
1225	4-585-03	ブレーキ付ワゴン EMR-150BRNU	42,300	43,580
1225	4-585-04	ブレーキ付ワゴンEMR-150BRNUI	42,300	43,580
1225	4-586-01	ブレーキ付ワゴン EKR-200BR	43,000	46,000
1225	4-586-02	ブレーキ付ワゴン EKR-200BRI	43,000	46,000
1225	4-586-03	ブレーキ付ワゴン EKR-200BRNU	45,900	49,190
1225	4-586-04	ブレーキ付ワゴンEKR-200BRNUI	45,900	49,190
1226	63-1826-73	UDW-19L アンダーデスクワゴン	14,700	15,800
1226	63-1826-72	UDW-45BT アンダーデスクワゴン	22,800	24,000
1226	2-792-01	すきまブックワゴンCW-330	64,000	70,000
1226	8-7484-04	カルテワゴン20P	27,000	28,000
1226	8-7484-01	カルテワゴン 30P	36,300	38,000
1226	8-7484-02	カルテワゴン 40P	45,200	47,000
1226	8-7484-03	カルテワゴン 60P	58,000	61,000
1226	8-7485-01	カルテワゴン 30P-S	42,800	45,000
1226	8-7485-02	カルテワゴン 40P-S	51,200	54,000
1226	8-7485-03	カルテワゴン 60P-S	64,000	67,000
1227	63-1826-63	FSW-4607WG ファイルワゴン2段	33,000	35,000
1227	63-1826-64	FSW-6607WG ファイルワゴン2段	39,600	41,000
1227	63-1826-65	FSW-8607WG ファイルワゴン2段	45,800	47,500
1227	63-1826-66	FSW-4637WG ファイルワゴン3段	50,500	54,000
1227	63-1826-67	FSW-6637WG ファイルワゴン3段	60,000	63,000
1227	63-1826-68	FSW-8637WG ファイルワゴン3段	68,500	70,000
1227	63-1826-74	SB-242 スタッキングバスケット	15,300	16,500
1229	2-7770-11	静かな台車SZM-80-OR	6,150	6,800
1229	2-7770-12	静かな台車SZM-80-GR	6,150	6,800
1229	2-7770-23	静かな台車 SZD2-100-OR	8,350	9,200
1229	2-7770-24	静かな台車 SZD2-100-GR	8,350	9,200
1229	1-7773-01	環境静音樹脂台車 NP-106GS	22,000	24,200
1229	1-7773-02	環境静音樹脂台車NP-306GS	32,000	35,200
1229	1-7774-01	環境静音樹脂台車 NP-101GS	13,000	14,300
1229	1-7774-02	環境静音樹脂台車NP-301GS	22,000	24,200
1229	3-9298-01	中型静音樹脂台車 NP-201GS	10,000	11,000
1229	3-9298-02	中型静音樹脂台車 NP-206GS	13,400	14,800
1230	3-6563-01	静音樹脂台車 SPC150	9,000	10,000
1230	3-6563-02	静音樹脂台車 SPC300	16,500	18,600
1230	3-6564-01	静音樹脂台車 SPC150FB	11,500	13,000
1230	2-9405-01	ハンドブレーキ付き台車PHB-150GS	22,000	24,200
1230	2-9405-02	ハンドブレーキ付き台車PHB-300GS	32,000	35,200
1232	3-448-11	スチール製台車 NHT-101	8,000	8,800
1232	6-9093-11	スチール製台車 NHT-106	17,000	18,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1232	3-448-12	スチール2段台車 NHT-104	18,000	19,800
1232	6-9093-13	スチール製台車 NHT-104ブレーキ付	27,000	29,700
1232	3-445-11	スチール3段台車 NHT-105	27,000	29,700
1232	6-9093-15	スチール製台車 NHT-105ブレーキ付	36,000	39,600
1232	3-448-14	スチール製台車 NHT-301	16,000	17,600
1232	6-9093-12	スチール製台車 NHT-306	26,000	28,600
1232	3-448-15	スチール2段台車 NHT-304	31,000	34,100
1232	6-9093-14	スチール製台車 NHT-304ブレーキ付	43,000	47,300
1232	3-445-12	スチール3段台車 NHT-305	43,000	47,300
1232	6-9093-16	スチール製台車 NHT-305ブレーキ付	55,000	60,500
1232	3-5618-11	ステンレス台車 MK-602	69,000	72,000
1232	3-5618-12	ステンレス台車 MK-902	79,000	82,000
1232	3-5618-13	ステンレス台車 MK-1202	123,500	130,000
1232	4-2335-01	KCW-SC202台車キャスター洗浄装置	1,000,000	897,000
1233	3-4799-01	静音ステンレス台車SUS-102GS	40,000	44,000
1233	3-4799-02	静音ステンレス台車SUS102GS+FB	46,400	51,000
1233	3-4799-03	静音ステンレス台車SUS-103GS	64,000	70,400
1233	3-4799-04	静音ステンレス台車SUS103GS+FB	70,400	77,500
1233	3-4799-05	静音ステンレス台車SUS-302GS	56,000	61,600
1233	3-4799-06	静音ステンレス台車SUS302GS+FB	62,400	68,700
1233	3-4799-07	静音ステンレス台車SUS-303GS	80,000	88,000
1233	3-4799-08	静音ステンレス台車SUS303GS+FB	86,400	95,000
1233	3-6579-01	スチール台車 SHT150	4,800	5,400
1233	3-6579-02	スチール台車 SHT300	8,800	9,900
1233	3-6579-11	スチール台車 SHTW150	16,000	18,000
1233	3-436-01	ポリトラ N-450W	29,800	32,700
1233	3-436-02	ポリトラ N-450LW	33,800	38,100
1236	1-3324-01	アルミ製かご車UK-1	85,000	98,000
1236	1-3324-02	アルミ製かご車UK-2	98,000	113,000
1238	1-9531-31	ゴールドリフター 赤 GLH-120HL	63,500	59,000
1238	1-9531-32	ゴールドリフター 赤 GLH-150HL	78,400	74,000
1238	1-9531-33	ゴールドリフター 赤 GLH-250HL	105,400	91,000
1238	1-9531-34	ゴールドリフター GLH-500MHL	148,700	142,000
1238	1-9531-35	ゴールドリフター GLH-500LHL	202,700	203,000
1238	3-451-22	リフトハンドカー 赤 GLH-120HF	74,000	70,000
1238	3-451-21	リフトハンドカー 赤 GLH-150	83,300	77,000
1238	3-452-21	リフトハンドカー 赤 GLH-250	108,700	93,000
1238	3-451-24	リフトハンドカー 赤 GLH-500M	152,400	141,000
1238	3-451-25	リフトハンドカー 赤 GLH-500L	200,500	209,000
1242	3-6872-01	木製平台車 WFT4530	2,500	2,800
1242	3-6872-02	木製平台車 WFT6045	3,700	4,200
1242	3-6872-03	木製平台車 WFT9060	5,000	5,600
1242	2-7539-11	木製平台車 WHD-1	4,650	5,150
1242	2-7539-12	木製平台車 WHD-3	6,500	7,150
1242	2-7539-13	木製平台車 WHD-5	8,650	9,550
1243	3-455-01	脚立 CM-120	30,600	33,600
1243	3-455-02	脚立 CM-150	37,000	40,600
1243	1-6660-11	折りたたみステップOSU-2ブラウン	4,500	5,150
1243	1-6660-12	折りたたみステップOSU-3ブラウン	6,400	7,150
1243	1-2127-01	踏台 PFD-2A	14,000	16,000
1243	1-2127-02	踏台 PFD-3A	18,000	20,600
1243	1-2127-03	踏台 CTB-4C	38,000	43,600
1243	1-2127-04	踏台 CTB-5C	46,600	53,000
1244	1-3641-01	作業用踏台G-031	23,000	25,500
1244	1-3641-02	作業用踏台G-062	40,000	45,000
1244	1-3641-03	作業用踏台G-093	58,000	65,500
1244	1-3641-04	作業用踏台G-124	97,500	110,000
1245	2-301-01	作業用踏台BT-17	20,000	23,000
1245	1-3327-01	足場台SKYM-5	30,500	35,500
1245	1-3327-02	足場台SKYM-8	36,500	42,000
1245	1-3327-03	足場台SKYM-10	42,500	49,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1245	1-3325-01	足場台GTW-7	56,500	68,000
1245	1-3325-02	足場台GTW-10	63,500	76,500
1245	1-3325-03	足場台GTW-12	70,500	85,000
1245	1-3325-14	足場台GTW-16-4	92,500	111,000
1245	1-3325-05	足場台GTWX-18	109,000	131,000
1246	1-4939-01	2段踏み台 NF-560	6,800	7,700
1246	3-8508-01	キックスツール青 9700400	9,800	10,800
1246	3-8508-02	キックスツール赤 9700401	9,800	10,800
1246	3-465-02	ステップストウール 2523B ブラック	14,200	20,000
1246	3-465-03	ステップストウール 2523V ベージュ	14,200	20,000
1249	1-8549-01	アズノールシャーレφ40×13.5五百入	4,200	4,400
1249	1-8549-02	アズノールシャーレφ55×17 500入	6,400	6,800
1249	1-8549-03	アズノールシャーレφ70×15六百入	8,800	9,300
1249	1-8549-04	アズノールシャーレφ90×20 500入	10,500	11,000
1249	1-8549-05	アズノールシャーレGD90-15-2	10,800	11,400
1249	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	8,400	8,900
1249	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	75,500	79,800
1249	6-9742-01	CHICシャーレ90-15 10×50入	9,200	9,650
1251	7-255-01	PFAシャーレー 50型	3,500	3,700
1251	7-255-02	PFAシャーレー 75型	5,900	6,200
1251	7-255-04	PFAシャーレー 100型	7,600	8,000
1251	2-129-01	ステンレスシャーレ 50×15×0.6	740	820
1251	2-129-02	ステンレスシャーレ 60×20×0.6	780	860
1251	2-129-03	ステンレスシャーレ 75×20×0.6	830	920
1251	2-129-04	ステンレスシャーレ 90×20×0.6	910	990
1251	2-129-05	ステンレスシャーレ 100×20×0.8	2,350	2,600
1251	2-129-06	ステンレスシャーレ 120×25×0.8	3,000	3,300
1251	2-129-07	ステンレスシャーレ 150×30×0.8	4,200	4,600
1251	2-129-08	ステンレスシャーレ 200×35×1.0	6,600	7,300
1252	2-9169-01	スタンダードシャーレ40/12	360	500
1252	2-9169-02	スタンダードシャーレ50/12	370	500
1252	2-9169-03	スタンダードシャーレ60/15	370	500
1252	2-9169-04	スタンダードシャーレ80/15	370	500
1252	2-9169-05	スタンダードシャーレ90/15	380	500
1252	2-9169-06	スタンダードシャーレ100/20	630	800
1252	2-9169-07	スタンダードシャーレ120/20	1,550	1,800
1252	2-9169-08	スタンダードシャーレ150/25	1,600	1,800
1252	2-9169-09	スタンダードシャーレ180/30	3,700	4,300
1252	2-9169-20	スタンダードシャーレ 200/30	7,000	8,000
1252	2-3977-01	シャーレ 3160065	700	800
1252	2-3977-02	シャーレ 3160072	900	1,000
1252	2-3977-03	シャーレ 3160077	1,100	1,200
1252	2-3977-04	シャーレ 3160081	2,600	2,900
1252	2-9442-01	ペトリ皿3160-60	1,100	1,160
1252	2-9443-01	ペトリ皿3160-100	990	1,040
1252	2-9444-01	ペトリ皿3160-101	990	1,040
1252	2-9445-01	ペトリ皿3160-102	1,200	1,260
1252	2-9446-01	ペトリ皿3160-150	3,150	3,310
1252	2-9447-01	ペトリ皿3160-152	1,650	1,740
1252	1-8403-05	217554101 シャーレ	3,000	3,200
1252	1-8403-01	ペトリディッシュ 217554307	2,500	2,700
1252	1-8403-02	ペトリディッシュ 217554607	3,300	3,500
1252	1-8403-03	ペトリディッシュ 217554804	3,400	3,600
1252	1-8403-04	ペトリディッシュ 217555106	3,800	4,100
1252	1-8403-06	217555303 シャーレ	5,700	6,100
1253	2-4224-11	ハンドシャーレ HSM-010	1,350	1,550
1253	2-4224-61	ハンドシャーレ HSM-100	12,000	13,800
1254	2-4727-01	ペトリディッシュ D-210-16	43,000	45,700
1254	1-7364-11	細胞培養ペトリディッシュ 150460	27,600	29,000
1254	1-7364-12	細胞培養ペトリディッシュ 150462	18,700	19,700
1254	1-7364-13	細胞培養ペトリディッシュ 150464	20,200	21,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1254	1-7364-14	細胞培養ペトリディッシュ 150466	31,900	33,500
1254	1-7364-15	細胞培養ペトリディッシュ 150468	29,500	31,000
1254	1-7364-06	組織培養ペトリディッシュ 166508	26,880	28,300
1254	3-3233-11	Dish 60x15mm TC EZGr	42,300	44,400
1254	3-3233-13	セルカルチャーディッシュ 353037	114,700	120,400
1254	3-3233-12	セルカルチャーディッシュ 353025	40,100	42,100
1255	2-8590-01	細胞培養ディッシュVTC-D35 五百枚	8,600	9,600
1255	2-8590-02	細胞培養ディッシュVTC-D60 五百枚	10,300	11,400
1255	2-8590-03	細胞培養ディッシュVTC-D100	10,500	11,800
1255	2-8590-04	細胞培養ディッシュVTC-D150 百枚	10,200	11,500
1255	3-5220-01	IVFディッシュ 144444 120個	49,200	51,700
1255	3-5220-02	IVFディッシュ 179830 120個	40,200	42,300
1255	3-5220-03	IVFディッシュ 150255 500個	38,000	40,000
1255	3-5220-04	IVFディッシュ 150270 400個	32,800	34,500
1255	3-5220-05	IVFディッシュ 150360	25,200	26,500
1255	2-5710-01	クローニングシリンダF378470000	30,400	33,600
1256	1-2424-01	ディッシュP35G-0-10-C 百枚	31,500	33,000
1256	1-2424-02	ディッシュP-35G-0-14-C 百枚	31,500	33,000
1256	1-2424-03	ディッシュP35G-1.0-14-C百枚	31,500	36,500
1256	1-2424-04	ディッシュP35G-1.5-10-C百枚	31,500	33,000
1256	1-2424-05	ディッシュP35G-1.5-14-C百枚	31,500	33,000
1256	1-2424-06	ディッシュP35G-1.5-20-C百枚	42,300	45,800
1256	1-2424-07	ディッシュP35GC-0-10-C 百枚	42,300	43,800
1256	1-2424-08	ディッシュP35GC-0-14-C 百枚	42,300	43,800
1256	1-2424-09	ディッシュP35GCcol-0-10-C百枚	42,300	44,800
1256	1-2424-10	ディッシュP35GCcol-0-14-C百枚	42,300	44,800
1256	1-2424-31	ディッシュP35G1.514CGRID	47,800	48,800
1256	64-0995-17	P50G-0-30-F/Hボトムディッシ	47,600	50,800
1257	4-1797-01	P50G-0-30-F.I/H IVF	63,500	66,950
1257	4-1797-02	P50G-1.5-30-F.I/H	63,500	66,950
1257	1-2248-01	ビオラモセルスクレーパー250mm 百本	14,000	14,800
1257	1-2248-11	ビオラモセルスクレーパー250mm 十本	1,400	1,450
1257	1-2249-01	ビオラモセルリフター180mm 100本	12,000	12,700
1257	1-2249-11	ビオラモセルリフター180mm 10本	1,200	1,250
1257	4-2612-01	229310 セルスクレーパー 100個	15,500	31,200
1257	4-2612-02	229311 セルスクレーパー 100個	16,000	31,200
1257	4-2612-03	229312 セルスクレーパー 100個	18,300	37,000
1257	4-2612-04	229315 セルスクレーパー 100個	23,200	46,800
1257	4-2612-05	229316 セルスクレーパー 100個	23,500	46,800
1258	2-8589-01	細胞培養フラスコVTC-F25V 二百個	12,400	14,000
1258	2-8589-02	細胞培養フラスコVTC-F75V 百個	11,300	12,800
1258	2-8589-03	細胞培養フラスコVTC-F175V	8,700	9,800
1258	2-8589-07	VTC-F225V 細胞培養フラスコ	10,500	11,500
1258	2-8589-04	細胞培養フラスコVTC-F25P 二百個	10,400	12,400
1258	2-8589-05	細胞培養フラスコVTC-F75P 百個	10,300	12,300
1258	2-8589-06	細胞培養フラスコVTC-F175P	7,900	9,750
1258	2-8589-08	VTC-F225P 細胞培養フラスコ	10,500	11,500
1258	1-8422-01	組織培養用フラスコ 353018 百個	25,200	26,500
1258	1-8422-02	組織培養用フラスコ353014 200個	50,400	52,900
1258	1-8422-04	組織培養用フラスコ353082 200個	50,400	52,900
1258	1-8422-05	組織培養用フラスコ 353024 百個	42,000	44,100
1258	1-8422-08	組織培養用フラスコ 353028 40個	39,800	41,800
1259	1-8423-01	組織培養用フラスコ 353107 百本	27,000	28,400
1259	1-8423-02	組織培養用フラスコ 353108 百本	27,000	28,400
1259	1-8423-03	組織培養用フラスコ 353109 百本	27,000	28,400
1259	1-8423-04	組織培養用フラスコ 353110 百本	44,700	46,900
1259	1-8423-05	組織培養用フラスコ 353136 60本	26,800	28,100
1259	1-8423-06	組織培養用フラスコ 353112 40本	41,900	44,000
1259	2-2063-01	細胞培養用フラスコ430168 500個	131,000	137,600
1259	2-2063-02	細胞培養用フラスコ430639 200個	55,200	58,000
1259	2-2063-24	細胞培養用フラスコ 430641U 百個	44,500	46,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1259	2-2063-25	細胞培養用フラスコ 430720U 百個	42,100	44,200
1259	2-2063-08	細胞培養用フラスコ 430825 50個	49,200	51,700
1259	2-2063-11	細胞培養用フラスコ431079 50個	49,700	52,200
1259	2-2063-12	細胞培養用フラスコ431080 50個	52,100	54,700
1259	2-2063-09	細胞培養用フラスコ 431081 25個	25,800	27,100
1259	2-2063-10	細胞培養用フラスコ 431082 25個	26,900	28,200
1259	2-5466-02	組織培養フラスコ 163371 20×8	31,300	32,900
1259	2-5466-04	組織培養フラスコ 153732 5×10	16,000	16,900
1259	2-5466-05	組織培養フラスコ 156502 4×8	26,900	28,300
1260	1-7365-01	イージーフラスコ 156340 200個	40,000	42,000
1260	1-7365-02	イージーフラスコ 156367 200個	54,900	57,700
1260	1-7365-03	イージーフラスコ 156472 100個	33,200	34,900
1260	1-7365-04	イージーフラスコ 156499 100個	44,300	46,600
1260	1-7365-05	イージーフラスコ 159920 30個	25,600	26,900
1260	1-7365-06	イージーフラスコ 159910 30個	30,100	31,700
1260	1-7365-07	イージーフラスコ 159933 30個	25,900	27,200
1260	1-7365-08	イージーフラスコ 159934 30個	29,700	31,200
1260	3-6484-01	細胞培養フラスコ WCL0350-1	27,500	31,000
1260	3-6484-02	細胞培養フラスコ WCL1000-1	34,500	38,900
1260	2-5461-01	ラブテックチェンバースライド177372	12,320	13,000
1260	2-5461-02	ラブテックチェンバースライド177380	12,640	13,300
1260	2-5461-03	ラブテックチェンバースライド177399	12,800	13,500
1260	2-5461-04	ラブテックチェンバースライド177402	12,960	13,700
1260	2-5461-05	ラブテックチェンバースライド178599	15,120	15,900
1260	2-5461-06	ラブテックチェンバースライド177410	13,280	14,000
1260	2-5461-07	ラブテックチェンバースライド177429	13,440	14,200
1260	2-5461-08	ラブテックチェンバースライド177437	13,600	14,300
1260	2-5461-09	ラブテックチェンバースライド177445	13,760	14,500
1260	2-5461-10	ラブテックチェンバースライド177453	14,080	14,800
1260	2-5461-11	ラブテックチェンバースライド170920	48,500	51,000
1261	4-2671-01	SEF125V ディスポ滅菌三角フラスコ	11,000	11,400
1261	4-2671-02	SEF250V ディスポ滅菌三角フラスコ	6,400	6,600
1261	4-2671-03	SEF500V ディスポ滅菌三角フラスコ	9,200	9,500
1261	4-2671-04	SEF125N ディスポ滅菌三角フラスコ	10,500	10,800
1261	4-2671-05	SEF250N ディスポ滅菌三角フラスコ	5,700	5,900
1261	4-2671-06	SEF500N ディスポ滅菌三角フラスコ	8,500	8,800
1261	4-2197-01	431405 三角フラスコ	43,400	45,600
1261	4-2198-01	431404 三角フラスコ	41,100	43,200
1261	4-2197-02	431407 三角フラスコ	50,300	52,800
1261	4-2198-02	431406 三角フラスコ	46,200	48,500
1261	4-2197-03	431401 三角フラスコ	36,400	38,200
1261	4-2198-03	431408 三角フラスコ	33,800	35,500
1261	4-2197-04	431403 三角フラスコ	60,000	63,000
1261	4-2198-04	431402 三角フラスコ	57,400	60,300
1261	4-2197-05	431256 三角フラスコ	32,800	34,400
1261	4-2197-06	431253 三角フラスコ	27,700	29,100
1261	4-2197-07	431684 三角フラスコ	47,000	49,400
1261	4-2199-01	431143 三角フラスコ	41,300	43,400
1261	4-2200-01	430421 三角フラスコ	38,800	40,700
1261	4-2199-02	431144 三角フラスコ	47,400	49,800
1261	4-2200-02	430183 三角フラスコ	43,700	45,900
1261	4-2199-03	431145 三角フラスコ	34,700	36,400
1261	4-2200-03	430422 三角フラスコ	32,200	33,800
1261	4-2199-04	431147 三角フラスコ	57,000	59,900
1261	4-2200-04	431146 三角フラスコ	54,600	57,300
1261	4-2199-05	431255 三角フラスコ	31,300	32,900
1261	4-2199-06	431252 三角フラスコ	26,700	28,000
1261	4-2199-07	431685 三角フラスコ	44,800	47,000
1262	3-8984-01	滅菌三角フラスコF0125S 24個	27,500	32,200
1262	3-8984-02	滅菌三角フラスコF0250S 12個	18,700	21,900
1262	3-8984-03	滅菌三角フラスコF0500S 12個	24,200	28,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1262	3-8985-01	滅菌三角フラスコFBC0125S 24個	27,500	32,200
1262	3-8985-02	滅菌三角フラスコFBC0250S 12個	18,700	21,900
1262	3-8985-03	滅菌三角フラスコFBC0500S 12個	24,200	28,300
1262	1-8773-01	滅菌三角フラスコ41120125 24個	15,100	15,900
1262	1-8773-02	滅菌三角フラスコ 4112-0250	8,200	8,700
1262	1-8773-03	滅菌三角フラスコ 4112-0500	12,100	12,800
1262	1-8773-04	滅菌三角フラスコ41121000 6個	10,300	10,900
1262	1-8773-05	滅菌三角フラスコ 4112-2000	14,500	15,300
1262	1-8773-11	滅菌三角フラスコ4112-2800	15,400	16,200
1262	1-8773-06	滅菌三角フラスコ41130125 24個	15,600	16,400
1262	1-8773-07	滅菌三角フラスコ41130250 12個	8,800	9,300
1262	1-8773-08	滅菌三角フラスコ41130500 12個	12,800	13,500
1262	1-8773-09	滅菌三角フラスコ41131000 6個	10,700	11,300
1262	1-8773-10	滅菌三角フラスコ 4113-2000	15,000	15,800
1262	1-8773-12	滅菌三角フラスコ4113-2800	16,400	17,300
1262	2-9607-01	滅菌三角フラスコ41150125 24個	15,800	16,600
1262	2-9607-02	滅菌三角フラスコ41150250 12個	9,100	9,600
1262	2-9607-03	滅菌三角フラスコ41150500 12個	13,100	13,800
1262	2-9607-04	滅菌三角フラスコ41151000 6個	10,900	11,500
1262	2-9607-05	滅菌三角フラスコ4115-2000	15,900	16,700
1262	2-9607-11	滅菌三角フラスコ4115-2800	17,300	18,200
1262	2-9607-06	滅菌三角フラスコ41160125 24個	16,300	17,200
1262	2-9607-07	滅菌三角フラスコ41160250 12個	9,700	10,200
1262	2-9607-08	滅菌三角フラスコ41160500 12個	13,700	14,400
1262	2-9607-09	滅菌三角フラスコ4116-1000	11,300	11,900
1262	2-9607-10	滅菌三角フラスコ4116-2000	16,400	17,300
1262	2-9607-12	滅菌三角フラスコ4116-2800	17,700	18,600
1262	4-2611-01	229850平底 三角フラスコフェルンバ	38,000	87,360
1262	4-2611-02	229855バツフル底 三角フラスコフェ	38,500	87,600
1262	4-2611-03	229860平底 三角フラスコフェルンバ	40,000	89,400
1262	4-2611-04	229865バツフル底 三角フラスコフェ	40,000	89,640
1262	4-2611-05	229870平底 三角フラスコフェルンバ	35,000	75,960
1262	4-2611-06	229875バツフル底 三角フラスコフェ	37,000	75,840
1263	1-8770-01	カルチャーベセル 2600-0012	35,500	38,200
1266	2-4130-01	ピオラモポリカーボネイト角型ボトル150	350	370
1266	2-4130-02	ピオラモポリカーボネイト角型ボトル250	460	490
1266	2-4130-03	ピオラモポリカーボネイト角型ボトル500	630	660
1266	2-4130-51	角型ボトル150mlケース 24個	6,700	7,100
1266	2-4130-52	角型ボトル250mlケース 24個	8,800	9,300
1266	2-4130-53	角型ボトル500mlケース 24個	12,000	12,600
1266	4-551-01	角型培地瓶 GPE250 24本	6,500	6,900
1266	4-551-02	角型培地瓶 GPE500 12本	4,100	4,300
1266	4-551-03	角型培地瓶 GPE1000 12本	6,400	6,800
1266	1-1500-11	角型培地瓶2019-0030滅菌 96本	35,500	38,200
1266	1-1500-12	角型培地瓶2019-0060滅菌 96本	46,700	50,300
1266	1-1500-13	角型培地瓶2019-0125滅菌 48本	36,800	39,600
1266	1-1500-14	角型培地瓶2019-0250滅菌 48本	45,000	48,400
1266	1-1500-15	角型培地瓶2019-0500滅菌 24本	32,300	34,800
1266	1-1500-16	角型培地瓶2019-1000滅菌 24本	43,600	46,900
1266	1-1500-17	角型培地瓶2019-2000滅菌 12本	35,100	37,800
1266	2-2066-01	ストレージボトル丸型431175 24個	12,000	12,600
1266	2-2066-02	ストレージボトル丸型430281 24個	12,500	13,100
1266	2-2066-03	ストレージボトル丸型430282 24個	23,900	25,100
1266	2-2066-04	ストレージボトル丸型430518 24個	27,900	29,300
1266	2-2067-02	ストレージボトル角型431431 24個	18,300	19,200
1266	2-2067-03	ストレージボトル角型431432 24個	25,500	26,800
1267	3-8986-01	PETG滅菌培地瓶 BGC0030S	5,500	6,400
1267	3-8986-02	PETG滅菌培地瓶 BGC0060S	8,800	10,300
1267	3-8986-03	PETG滅菌培地瓶 BGC0125S	12,000	14,000
1267	3-8986-04	PETG滅菌培地瓶 BGC0250S	15,400	18,000
1267	3-8986-05	PETG滅菌培地瓶 BGC0500S	9,900	11,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1267	3-8986-06	PETG滅菌培地瓶BGC100S 12本	12,000	14,000
1267	3-8986-07	PETG滅菌培地瓶BGC200S 6本	15,400	18,000
1269	3-6649-01	セルストレーナー VCS-40 50枚	8,600	8,900
1269	3-6649-02	セルストレーナー VCS-70 50枚	8,600	8,900
1269	3-6649-03	セルストレーナー VCS-100 50枚	8,600	8,900
1269	4-2252-01	F19911-0001 滅菌ペッスル	2,800	3,100
1269	4-1869-01	T9005ストレイナーキャップ・チューブ	55,000	58,500
1269	4-1869-02	T9009 ストレイナーキャップ	21,500	25,000
1269	4-1869-03	T9010スタンダードキャップ・チューブ	12,000	13,700
1269	4-1869-04	T9014 チューブ	16,200	19,300
1269	4-1869-05	T9019 スタンダードキャップ	8,600	10,000
1269	4-1869-06	T9020 チューブ	37,000	42,900
1269	2-1919-01	セルストレーナー-352340 50個	10,350	10,900
1269	2-1919-02	セルストレーナー-352350	10,350	10,900
1269	2-1919-03	セルストレーナー-352360 50個	10,350	10,900
1269	2-1919-04	セルストレーナー-352235 500本	72,800	76,400
1270	2-7205-11	メディマックス	498,000	620,000
1270	2-7205-21	メディマックス専用メディコンS 50μm	98,000	128,000
1270	2-7205-22	メディマックス専用メディコンN 50μm	66,000	78,000
1270	2-8086-01	PCRチューブ PCR-02ML 千本	4,600	4,850
1270	2-8086-02	PCRチューブ PCR-05ML 千本	4,600	4,850
1271	2-6672-01	PCR用チューブ T-02 1000入	7,200	7,800
1271	2-6672-02	PCR用チューブ T-02F 1000入	7,200	7,800
1271	2-6672-03	PCR用チューブ T-06 1000入	6,200	6,700
1271	2-6672-04	PCR用チューブ T-028 125入	14,000	15,100
1271	2-6672-05	PCR用チューブ C-028 125入	2,800	3,100
1271	2-6672-06	PCR用チューブ3247-00 120入	10,400	11,500
1271	2-6672-07	チューブ C-028-RTC 125入	4,900	5,200
1271	2-4734-01	PCRチューブT325-1N未滅菌 千本	6,200	6,600
1271	2-4734-02	PCRチューブT325-3N未滅菌 千本	7,300	7,800
1271	2-4734-11	PCRチューブT325-2N未滅菌 千本	6,900	7,300
1271	2-4734-12	PCRチューブ T325-4N 千個入	7,400	7,900
1271	2-4734-03	PCRラック T327-1 5本	2,130	2,300
1271	2-4734-13	PCRチューブ コンビボックスT327	4,680	5,000
1271	2-4729-01	チューブ8連蓋無T320-1N 125本	18,100	19,200
1271	2-4729-02	チューブ8連蓋付T322-1N 125本	20,000	21,300
1271	2-4729-03	8連フタT321-1N 125個	3,750	4,000
1272	3-8624-01	PCRチューブ 5010-1 125本	8,900	10,300
1272	3-8624-02	PCRチューブ 5010-2 125本	8,900	10,300
1272	3-8624-03	PCRチューブ 5010-3 125本	8,900	10,300
1272	3-8624-04	PCRチューブ 5010-4 125本	8,900	10,300
1272	3-8624-05	PCRチューブ 5010-5 125本	8,900	10,300
1272	3-8624-11	PCRチューブ用キャップ 5035-1	9,800	11,300
1272	3-8624-12	PCRチューブ用キャップ 5030-1	10,000	11,500
1272	3-8625-11	PCRチューブ用キャップ 5040-1	10,000	11,500
1272	3-8624-13	マルチキャップツール 5050-15	4,000	4,600
1272	3-9991-01	PCRチューブ 3248-00 120本	10,500	12,700
1272	3-9991-02	PCRチューブ 3246-00 120本	11,500	13,900
1272	3-9992-01	PCRチューブ 3140-00 125本	10,500	12,400
1272	3-9992-02	PCRチューブ3145-00 125本	11,500	13,600
1273	3-9987-01	PCRプレート 3400-00 10枚	4,200	5,200
1273	3-9987-02	PCRプレート 3400C00 10枚	4,500	5,600
1273	3-9987-03	PCRプレート 3401-00 20枚	8,400	9,700
1273	3-9987-04	PCRプレート 3410-00	4,500	5,600
1273	3-9988-01	PCRプレート 3420-00 10枚	4,200	5,200
1273	3-9988-02	PCRプレート 3421-00 10枚	4,200	5,200
1273	3-9988-03	PCRプレート 3425-00 10枚	4,200	5,200
1273	3-9989-01	PCRプレート 3441-00 10枚	4,200	5,200
1273	3-9989-02	PCRプレート 3435-00 10枚	5,800	6,700
1273	3-9990-01	PCRプレート用マット 3510-00	7,000	8,090
1274	1-1600-01	ピオラモマイクロチューブ1.5ml 千本	2,000	2,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1274	1-1600-02	ピオラモマイクロチューブ 2ml 千本	2,940	3,050
1274	1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml滅菌250本	2,100	2,200
1274	1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 滅菌250本	2,310	2,400
1274	2-4118-01	V5mlチューブ VIO-5B 250本	4,730	5,000
1274	2-4127-01	ピオラモチューブラック PR-50	1,260	1,330
1275	3-8692-01	マクロチューブ5mlC2520 200個	6,000	7,700
1275	3-8692-02	マクロチューブ5mlC2530 500個	14,500	16,200
1275	3-8692-03	マクロチューブ5mlC2540 500個	16,500	18,800
1275	3-8692-04	マクロチューブ 5ml C2540-OB	16,800	19,700
1275	3-8692-13	ラック C2592	5,800	6,800
1275	3-8692-11	離脱式キャップ C2586 20個	3,300	4,300
1275	3-8692-12	アダプター5ml C2570 4個	5,700	6,700
1275	3-8692-14	フリーザーボックス C2581	10,500	12,300
1275	3-6344-01	5ml遠心チューブ141000未滅菌千個	32,800	38,900
1275	3-6344-02	5ml遠心チューブ141009未滅菌千個	34,600	40,900
1275	3-6344-03	5ml遠心チューブ1410S0滅菌 千個	36,600	41,900
1275	3-6344-04	5ml遠心チューブ1410S7滅菌 千個	38,200	43,700
1275	62-7023-40	O.6MLチューブ 502-GRD-Q	3,300	3,500
1275	62-7023-67	チューブ 509-GRD-Q	2,000	2,100
1275	62-7023-58	チューブ 508-GRD-Q	2,500	2,700
1276	1-7521-01	マイクロチューブ ナチュラル・1.5ml	1,250	1,320
1276	1-7913-01	マイクロチューブL-502-GRD 千本	3,780	4,000
1276	1-7913-02	マイクロチューブ L-510-GRD	2,140	2,300
1276	1-7913-03	マイクロチューブ L-508-GRD	2,650	2,800
1276	2-8087-01	マイクロチューブ GDMST-2ML	2,400	2,550
1276	2-8007-02	マイクロチューブ L-2057 500本	4,000	4,600
1276	2-8007-03	マイクロチューブ L-1192 500本	6,200	7,700
1276	3-8631-01	G-Tube4030ナチュラル 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-02	G-Tube 4031 赤 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-03	G-Tube 4032 黄 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-04	G-Tube 4033 青 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-05	G-Tube 4034 緑 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-06	G-Tube4036オレンジ 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-07	G-Tube4037ラベンダー 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-08	G-Tube 4038 茶 500本	2,600	3,050
1276	3-8631-09	G-Tube4039レインボー 500本	3,200	3,700
1276	3-8632-01	G-Tube4050ナチュラル 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-02	G-Tube 4051 赤 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-03	G-Tube 4052 黄 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-04	G-Tube 4053 青 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-05	G-Tube 4054 緑 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-06	G-Tube4056オレンジ 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-07	G-Tube4057ラベンダー 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-08	G-Tube 4058 茶 500本	3,000	3,500
1276	3-8632-09	G-Tube4059レインボー 500本	3,500	4,000
1277	2-9653-01	マイクロチューブ1210-00 500本	2,700	3,200
1277	2-9653-02	マイクロチューブ1210-09 500本	2,800	3,900
1277	2-9653-03	マイクロチューブ1210-29 500本	3,300	4,100
1277	2-9653-04	マイクロチューブ1110-00 千本	4,600	6,100
1277	2-9653-05	マイクロチューブ1110-09 千本	4,900	5,600
1277	3-6310-01	マイクロチューブ T2076A 200個	4,350	10,200
1277	3-6310-11	マイクロチューブ 04395-48	5,590	9,900
1277	3-6310-02	マイクロチューブ T2077A 200個	4,350	10,200
1278	1-4315-02	低吸着チューブT330-7LST 五千本	23,000	24,400
1278	1-4315-03	低吸着チューブT330-72LST五千本	36,000	38,300
1278	1-6449-01	キャップ付チューブ 02-681-311	7,600	8,000
1278	1-6449-04	キャップ付チューブ 02-681-320	4,600	4,800
1278	1-6449-07	キャップ付チューブ 02-681-321	5,500	5,800
1279	3-8628-01	G-Tube 4160SL 500本	5,000	5,800
1279	3-8628-02	G-Tube 4162SLS 250本	9,800	11,300
1279	3-8628-03	G-Tube4162SLS50 250本	10,000	11,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1279	3-8629-01	G-Tube 4165SL 500本	5,800	6,700
1279	3-8629-02	G-Tube 4167SLS 250本	11,000	12,700
1279	3-8629-03	G-Tube4167SLS50 250本	11,000	12,700
1279	3-8630-01	G-Tube 4168SL 500本	6,500	7,500
1279	3-8630-02	G-Tube 4169SLS 250本	11,500	13,300
1279	3-8630-03	G-Tube4169SLS50 250本	11,500	13,300
1279	3-6024-01	スクリュートップチューブ HS10060	12,800	14,500
1279	2-3031-31	チューブ72. 692. 00083	26,000	26,300
1279	2-3031-32	チューブ72. 694. 00083	28,000	28,300
1279	2-3031-34	チューブ72. 694. 007. 83	31,000	31,350
1280	1-2959-01	スクリュキャップチューブS-1. 5 五百	10,290	11,300
1280	1-2959-02	スクリュキャップチューブS1. 5mL5百本	11,340	12,500
1280	1-2959-03	スクリュキャップチューブC-1. 5 五百	10,290	11,300
1280	1-2959-04	スクリュキャップチューブC1. 5mL5百本	11,340	12,500
1280	1-2960-01	スクリュキャップチューブS-2. 0 五百	10,290	11,300
1280	1-2960-02	スクリュキャップチューブS2. 0mL5百本	11,340	12,500
1280	1-2960-03	スクリュキャップチューブC-2. 0 五百	10,290	11,300
1280	1-2960-04	スクリュキャップチューブC2. 0mL5百本	11,340	12,500
1280	2-4731-01	クライオチューブT335-2 千本	23,600	25,100
1280	2-4731-04	クライオチューブ T335-5 千個入	23,600	25,100
1280	2-4731-07	1. 5クライオチューブT335-4 千本	24,900	26,500
1280	2-4731-08	2mLクライオチューブT335-6 千本	24,900	26,500
1280	2-4731-09	2mLクライオチューブT335-7 千本	24,900	26,500
1281	1-2226-01	スクリュキャップ遠沈管T3342S 五百個	19,900	21,200
1281	1-2226-02	スクリュキャップ遠沈管T3344S 五百個	19,900	21,200
1281	1-2226-03	スクリュキャップ遠沈管T3345S 五百個	19,900	21,200
1281	1-2226-04	スクリュキャップ遠沈管T3346S 五百個	19,900	21,200
1281	1-2226-05	スクリュキャップ遠沈管T3347S 五百個	19,900	21,200
1281	2-5360-01	キャップ付遠沈管T334-2SPR 五百	29,300	30,800
1281	2-5360-02	キャップ付遠沈管T334-4SPR 五百	29,300	30,800
1281	2-5360-03	キャップ付遠沈管T334-5SPR 五百	29,300	30,800
1281	2-5360-04	キャップ付遠沈管T334-6SPR 五百	29,300	30,800
1281	2-5360-05	キャップ付遠沈管T334-7SPR 五百	29,300	30,800
1281	2-8004-01	マイクロチューブT335-2STP 五百	27,300	29,000
1281	2-8004-02	マイクロチューブT335-4STP 五百	27,300	29,000
1281	2-8004-03	マイクロチューブT335-5STP 五百	27,300	29,000
1281	2-8004-04	マイクロチューブT335-6STP 五百	27,300	29,000
1281	2-8004-05	マイクロチューブT335-7STP 五百	27,300	29,000
1281	2-8005-01	マイクロチューブ T335-2SPRTP	34,700	36,900
1281	2-8005-02	マイクロチューブ T335-4SPRTP	34,700	36,900
1281	2-8005-03	マイクロチューブ T335-5SPRTP	33,600	35,700
1281	2-8005-04	マイクロチューブ T335-6SPRTP	34,700	36,900
1281	2-8005-05	マイクロチューブ T335-7SPRTP	34,700	36,900
1282	2-3837-01	サンプルチューブT552-5ATTP 千本	16,200	17,200
1282	2-3837-02	サンプルチューブT552-7ATTP 千本	17,700	18,800
1282	2-3837-03	サンプルチューブ T552-10ATTP	19,400	20,600
1282	2-3837-04	サンプルチューブ T552-12ATTP	20,200	21,500
1282	2-3837-05	サンプルチューブ T552-30ATTP	14,900	15,800
1282	2-3837-11	リップシール付キャップ T552W 千個	8,800	9,400
1282	2-3837-13	キャップ T552WTP 1000個	10,600	11,300
1282	2-3837-14	キャップ T552-7WTP 1000個	9,600	10,200
1282	2-3837-15	キャップ T552-30WTP 500個	8,600	9,100
1282	3-7005-02	サンプルチューブ T501-1AT 千個	11,000	11,700
1282	3-7005-03	サンプルチューブ T501-2T 千個	11,000	13,700
1282	3-7005-04	サンプルチューブ T501-2AT 千個	11,000	11,700
1282	3-7005-05	サンプルチューブ T501-3AT 千個	13,500	14,300
1282	3-7005-06	サンプルチューブ T501-4T 千個	19,000	20,200
1282	3-7005-07	サンプルチューブ T501-4AT 千個	19,000	20,200
1282	3-7005-08	サンプルチューブ T501-5T 千個	19,000	20,200
1282	3-7005-09	サンプルチューブ T501-5AT 千個	19,000	20,200
1282	3-7005-11	キャップ T502N ナチュラル 千個	15,500	16,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1282	3-7005-12	キャップ T502B 青 1000個	15,500	16,500
1282	3-7005-13	キャップ T502DG 緑 1000個	15,500	16,500
1282	3-7005-14	キャップ T502L ピンク 1000個	15,500	16,500
1282	3-7005-15	キャップ T502O オレンジ 千個	15,500	16,500
1282	3-7005-16	キャップ T502R 赤 1000個	15,500	16,500
1282	3-7005-17	キャップ T502W 白 1000個	15,500	16,500
1282	3-7005-18	キャップ T502Y 黄 1000個	15,500	16,500
1282	3-7005-19	キャップ T502GY グレー 千個	15,500	16,500
1283	3-6378-01	クライオバイアル04395-64	2,270	3,300
1283	3-6378-02	クライオバイアル04395-65	2,270	3,300
1283	3-6378-03	クライオバイアル04395-66	2,270	3,200
1283	3-6314-02	クライオバイアル CRY02S 50個	2,270	3,250
1283	3-6314-05	クライオバイアル04395-62 50個	3,210	4,700
1283	3-6314-07	クライオバイアル CRY05S 50個	3,210	4,500
1283	3-6367-01	キャップインサート6000-01 二千個	9,800	11,600
1283	3-6367-02	キャップインサート6000-02 二千個	9,800	11,600
1283	3-6367-03	キャップインサート6000-03 二千個	9,800	11,600
1283	3-6367-04	キャップインサート6000-04 二千個	9,800	11,600
1283	3-6367-05	キャップインサート6000-05 二千個	9,800	11,600
1283	3-6367-06	キャップインサート6000-06 二千個	9,800	11,600
1283	3-6367-07	キャップインサート6000-07 二千個	9,800	11,600
1283	3-6334-01	クライオラック 5160-0G	17,000	23,100
1284	2-3881-42	クライオバイアル T309-1A 千個	31,000	32,900
1284	2-3881-43	クライオバイアル T309-2 千個	31,000	32,900
1284	2-3881-44	クライオバイアル T309-2A 千個	31,000	32,900
1284	2-3881-45	クライオバイアル T309-3A 千個	33,000	35,100
1284	2-3881-46	クライオバイアル T309-4A 千個	35,000	37,200
1284	2-3881-47	クライオバイアル T309-5A 千個	40,000	42,500
1284	2-3881-21	クライオバイアル T308-1A 千個	41,600	44,200
1284	2-3881-22	クライオバイアル T308-2 千個	41,600	44,200
1284	2-3881-23	クライオバイアル T308-2A 千個	41,600	44,200
1284	2-3881-24	クライオバイアル T308-3A 千個	43,700	46,400
1284	2-3881-25	クライオバイアル T308-4A 千個	47,500	50,500
1284	2-3881-26	クライオバイアル T308-5A 千個	52,700	56,000
1284	2-3881-27	クライオバイアル T311-1 千個	38,300	40,700
1284	2-3881-28	クライオバイアル T311-2 千個	38,300	40,700
1284	2-3881-29	クライオバイアル T311-3 千個	38,300	40,700
1284	2-3881-30	クライオバイアル T311-4 千個	44,400	47,200
1284	2-3881-31	クライオバイアル T311-4A 千個	44,400	47,200
1284	2-3881-32	クライオバイアル T311-5 千個	46,900	49,800
1284	2-3881-33	クライオバイアルラックT315-2青4個	5,600	5,900
1284	2-3881-34	クライオバイアルラックT315-3赤4個	5,600	5,900
1284	2-3881-35	クライオバイアルラック T315-10桃	5,600	5,900
1284	2-3881-36	キャップT312-1白 500本	1,850	2,000
1284	2-3881-37	キャップT312-2青 500本	1,850	2,000
1284	2-3881-38	キャップT312-3赤 500本	1,850	2,000
1284	2-3881-39	キャップT312-4緑 500本	1,850	2,000
1284	2-3881-40	キャップT312-5黄 500本	1,850	2,000
1284	2-3881-41	キャップインサート T312-7 5色	1,850	2,000
1285	3-6023-01	クライオバイアルHS23202Aアソート	26,900	30,500
1285	3-6023-02	クライオバイアルHS23202Nクリア	26,900	30,500
1285	4-3024-01	クライオバイアル 5000-0012	40,500	42,300
1285	4-3024-02	クライオバイアル 5000-0020	40,500	42,300
1285	4-3024-03	クライオバイアル 5000-0050	26,000	27,100
1285	4-3024-05	クライオバイアル 5005-0015	20,000	20,900
1285	4-3024-04	専用ホルダー 5030-0510	5,900	6,200
1285	2-4025-01	クライオバイアル 5000-1012	43,500	45,400
1285	2-4025-02	クライオバイアル 5000-1020	43,500	45,400
1286	2-5479-03	クライオチューブ 375353 500本	36,500	38,100
1286	2-5479-04	クライオチューブ 377224 500本	36,500	38,100
1286	2-5479-05	クライオチューブ 363401 500本	37,500	39,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1286	2-5479-06	クライオチューブ 368632 450本	35,200	36,700
1286	2-5479-08	クライオチューブ 375418 450本	34,800	36,300
1286	2-5479-09	クライオチューブ 377267 450本	34,800	36,300
1286	2-5479-10	クライオチューブ 366524 400本	30,900	32,200
1286	2-5479-11	クライオチューブ 379189 400本	30,900	32,200
1286	2-5479-12	クライオチューブ 363452 300本	24,700	25,800
1286	2-5479-13	クライオチューブ 337516 300本	24,700	25,800
1286	2-5479-14	クライオチューブ 379146 300本	24,700	25,800
1286	2-3881-01	クライオバイアル T308-1A 千本	54,600	67,000
1286	2-3881-02	クライオバイアルT308-2 千本	54,600	67,000
1286	2-3881-03	クライオバイアル T308-2A 千本	54,600	57,500
1286	2-3881-04	クライオバイアル T308-3A 千本	57,900	60,900
1286	2-3881-05	クライオバイアル T308-4A 千本	63,000	76,000
1286	2-3881-06	クライオバイアル T308-5A 千本	66,900	70,400
1286	2-3881-07	クライオバイアルT311-1 千本	55,300	58,200
1286	2-3881-08	クライオバイアルT311-2 千本	55,300	58,200
1286	2-3881-09	クライオバイアルT311-3 千本	55,300	58,200
1286	2-3881-10	クライオバイアルT311-4 千本	58,700	72,000
1286	2-3881-11	クライオバイアル T311-4A 千本	64,300	67,700
1286	2-3881-12	クライオバイアルT311-5 千本	66,900	82,000
1286	1-9568-01	クライオケーン5015-0001 12本	2,500	2,700
1286	1-9568-02	クライオケーン5015-0002 12本	2,600	2,800
1291	4-1817-01	2501 自動分析用サンプルカップ	2,200	2,400
1291	4-1817-02	2502 自動分析用サンプルカップ	2,200	2,400
1291	4-1817-03	2600 自動分析用サンプルカップ	3,000	3,100
1291	4-1817-04	2508 自動分析用サンプルカップ	3,800	4,200
1291	9-694-18	自動分析用サンプルカップ 2510 千本	2,800	2,900
1291	9-694-21	自動分析用サンプルカップ2511 千本	2,800	2,900
1291	4-1817-11	2514 自動分析用サンプルカップ	2,800	2,900
1291	9-694-22	クロスカットフタ2512 千個	2,800	3,100
1291	3-6187-01	自動分析用サンプルカップA18 500個	1,800	2,100
1291	3-6187-02	自動分析用サンプルカップ A19 千個	2,900	3,300
1291	3-6187-03	自動分析用サンプルカップ A20 千個	2,700	3,100
1291	3-6323-01	自動分析用サンプルカップ A04 三千個	8,000	9,100
1291	1-9559-03	チューブ8連キャップ 3425 120個	2,600	2,800
1293	3-8709-01	凍結容器用テープTFS-13C1-50白	4,500	5,300
1293	3-8709-12	凍結用テープTFS-13C1-50赤	4,500	5,300
1293	3-8709-13	凍結用テープTFS-13C1-50黄	4,500	5,300
1293	3-8709-04	凍結容器用テープTFS-13C1-50青	4,500	5,300
1293	3-8709-05	凍結容器用テープTFS-13C1-50橙	4,500	5,300
1293	3-8709-16	凍結用テープTFS-13C1-50緑	4,500	5,300
1293	3-8710-01	凍結容器用テープTFS-19C1-50白	4,600	5,400
1293	3-8710-12	凍結用テープTFS-19C1-50赤	4,600	5,400
1293	3-8710-13	凍結用テープTFS-19C1-50黄	4,600	5,400
1293	3-8710-04	凍結容器用テープTFS-19C1-50青	4,600	5,400
1293	3-8710-05	凍結容器用テープTFS-19C1-50橙	4,600	5,400
1293	3-8710-16	凍結用テープTFS-19C1-50緑	4,600	5,400
1293	3-8711-01	凍結容器用テープTFS-25C1-50白	5,000	5,900
1293	3-8711-12	凍結用テープTFS-25C1-50赤	5,000	5,900
1293	3-8711-13	凍結用テープTFS-25C1-50黄	5,000	5,900
1293	3-8711-04	凍結容器用テープTFS-25C1-50青	5,000	5,900
1293	3-8711-05	凍結容器用テープTFS-25C1-50橙	5,000	5,900
1293	3-8711-16	凍結用テープTFS-25C1-50緑	5,000	5,900
1293	3-8709-07	凍結容器用テープ TAQ-13C1-50	4,300	5,100
1293	3-8710-07	凍結容器用テープ TAQ-19C1-50	5,200	6,100
1293	3-8711-07	凍結容器用テープ TAQ-25C1-50	6,000	7,100
1293	3-8716-01	ロールテープ TJTA13C1-50WH	3,200	3,800
1293	3-8716-02	ロールテープ TJTA13C1-50RE	3,200	3,800
1293	3-8716-03	ロールテープ TJTA13C1-50YE	3,200	3,800
1293	3-8716-04	ロールテープ TJTA13C1-50BL	3,200	3,800
1293	3-8716-05	ロールテープ TJTA13C1-50OR	3,200	3,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1293	3-8716-06	ロールテープ TJTA13C1-50GA	3,200	3,800
1293	3-8717-01	ロールテープ TJTA19C1-50WH	3,300	3,900
1293	3-8717-02	ロールテープ TJTA19C1-50RE	3,300	3,900
1293	3-8717-03	ロールテープ TJTA19C1-50YE	3,300	3,900
1293	3-8717-04	ロールテープ TJTA19C1-50BL	3,300	3,900
1293	3-8717-05	ロールテープ TJTA19C1-50OR	3,300	3,900
1293	3-8717-06	ロールテープ TJTA19C1-50GA	3,300	3,900
1293	3-8718-01	ロールテープ TJTA25C1-50WH	3,600	4,300
1293	3-8718-02	ロールテープ TJTA25C1-50RE	3,600	4,300
1293	3-8718-03	ロールテープ TJTA25C1-50YE	3,600	4,300
1293	3-8718-04	ロールテープ TJTA25C1-50BL	3,600	4,300
1293	3-8718-05	ロールテープ TJTA25C1-50OR	3,600	4,300
1293	3-8718-06	ロールテープ TJTA25C1-50GA	3,600	4,300
1293	3-8713-01	ロールテープ TWA-13C1-50WH	3,400	4,000
1293	3-8713-02	ロールテープ TWA-13C1-50RE	3,400	4,000
1293	3-8713-03	ロールテープ TWA-13C1-50YE	3,400	4,000
1293	3-8713-04	ロールテープ TWA-13C1-50BL	3,400	4,000
1293	3-8713-05	ロールテープ TWA-13C1-50OR	3,400	4,000
1293	3-8713-06	ロールテープ TWA-13C1-50GA	3,400	4,000
1293	3-8714-01	ロールテープTWA19SBC1-50WH	3,900	4,600
1293	3-8714-02	ロールテープTWA19SBC1-50RE	3,900	4,600
1293	3-8714-03	ロールテープTWA19SBC1-50YE	3,900	4,600
1293	3-8714-04	ロールテープTWA19SBC1-50BL	3,900	4,600
1293	3-8714-05	ロールテープTWA19SBC1-50OR	3,900	4,600
1293	3-8714-06	ロールテープTWA19SBC1-50GA	3,900	4,600
1293	3-8715-01	ロールテープ TWA-25C1-50WH	4,500	5,300
1293	3-8715-02	ロールテープ TWA-25C1-50RE	4,500	5,300
1293	3-8715-03	ロールテープ TWA-25C1-50YE	4,500	5,300
1293	3-8715-04	ロールテープ TWA-25C1-50BL	4,500	5,300
1293	3-8715-05	ロールテープ TWA-25C1-50OR	4,500	5,300
1293	3-8715-06	ロールテープ TWA-25C1-50GA	4,500	5,300
1294	3-8731-01	クライオラベル RCL-12T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8731-02	クライオラベル RCL-9T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8731-03	クライオラベル RCL-23T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8731-04	クライオラベル RCL-6T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8731-05	クライオラベル RCL-8T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8731-06	クライオラベル RCL-3T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8730-01	透明リム-バブル低温ラベルTRCL-12	7,700	9,100
1294	3-8730-02	透明リム-バブル低温ラベル TRCL-9	7,700	9,100
1294	3-8730-03	透明リム-バブル低温ラベルTRCL-23	7,700	9,100
1294	3-8730-04	透明リム-バブル低温ラベル TRCL-6	7,700	9,100
1294	3-8730-05	透明リム-バブル低温ラベル TRCL-8	7,700	9,100
1294	3-8730-06	透明リム-バブル低温ラベル TRCL-3	7,700	9,100
1294	3-8730-07	透明リム-バブル低温ラベルTRCL-11	7,700	9,100
1294	3-8725-01	インクジェットラベル INKA-13WH	10,100	11,900
1294	3-8725-02	インクジェットラベル INKA-63WH	10,100	11,900
1294	3-8725-03	インクジェットラベル INKA-61WH	10,100	11,900
1294	3-8732-01	クライオラベル CL-12T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-02	クライオラベル CL-32T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-03	クライオラベル CL-9T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-04	クライオラベル CL-23T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-05	クライオラベル CL-6T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-06	クライオラベル CL-8T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-07	クライオラベル CL-3T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-08	クライオラベル HCL-10T1-WH	7,600	9,000
1294	3-8732-09	クライオラベル CL-48T1-WH	7,600	9,000
1295	3-8722-01	クライオドット WRPLT-7WH	2,000	2,400
1295	3-8722-02	クライオドット WRPLT-7SI	2,000	2,400
1295	3-8722-03	クライオドット WRPLT-7BE	2,000	2,400
1295	3-8722-04	クライオドット WRPLT-7YE	2,000	2,400
1295	3-8722-05	クライオドット WRPLT-7LE	2,000	2,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1295	3-8722-06	クライオドット WRPLT-7VI	2,000	2,400
1295	3-8722-07	クライオドット WRPLT-7MT	2,000	2,400
1295	3-8722-08	クライオドット WRPLT-7GA	2,000	2,400
1295	3-8722-09	クライオドット WRPLT-7PI	2,000	2,400
1295	3-8722-10	クライオドット WRPLT-7LA	2,000	2,400
1295	3-8722-11	PCRチューブ WRPLT-7BL	2,000	2,400
1295	3-8722-12	PCRチューブ WRPLT-7OR	2,000	2,400
1295	3-8722-13	クライオドット WRPLT-7BR	2,000	2,400
1295	3-8722-14	クライオドット WRPLT-7RE	2,000	2,400
1295	3-8722-15	クライオドット WRPLT-7GS	2,000	2,400
1295	3-8722-16	クライオドット WRPLT-7A	6,000	7,100
1295	3-8723-01	クライオドットLT-9WH 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-02	クライオドットLT-9SI 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-03	クライオドットLT-9BE 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-04	クライオドットLT-9YE 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-05	クライオドットLT-9LE 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-06	クライオドットLT-9VI 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-07	クライオドット LT-9-MT 520枚	1,580	1,900
1295	3-8723-08	クライオドットLT-9GA 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-09	クライオドットLT-9PI 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-10	クライオドットLT-9LA 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-11	クライオドットLT-9BL 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-12	クライオドットLT-9OR 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-13	クライオドットLT-9BR 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-14	クライオドットLT-9RE 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-15	クライオドットLT-9GS 520ドット	1,580	1,900
1295	3-8723-16	クライオドットLT-9A 1560ドット	4,750	5,600
1295	3-8723-17	クライオドット LT-9x8A 520枚	2,280	2,700
1295	3-8724-01	クライオドット LT-11WH 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-02	クライオドット LT-11SI 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-03	クライオドット LT-11BE 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-04	クライオドット LT-11YE 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-05	クライオドット LT-11LE 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-06	クライオドット LT-11VI 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-07	クライオドット LT-11MT 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-08	クライオドット LT-11GA 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-09	クライオドット LT-11PI 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-10	クライオドット LT-11LA 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-11	クライオドット LT-11BL 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-12	クライオドット LT-11OR 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-13	クライオドット LT-11BR 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-14	クライオドット LT-11RE 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-15	クライオドット LT-11GS 462枚	1,580	1,900
1295	3-8724-16	クライオドット LT11A 1155枚	3,900	4,600
1295	3-8724-17	クライオドットLT-11x7A 462枚	2,300	2,700
1295	3-8719-01	クライオドット LT-13WH 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-02	クライオドット LT-13SI 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-03	クライオドット LT-13BE 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-04	クライオドット LT-13YE 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-05	クライオドット LT-13LE 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-06	クライオドット LT-13GA 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-07	クライオドット LT-13MT 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-08	クライオドットLT-13-PI 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-09	クライオドット LT-13LA 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-10	クライオドット LT-13BL 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-11	クライオドット LT-13OR 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-12	クライオドット LT-13BR 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-13	クライオドット LT-13RE 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-14	クライオドット LT-13VI 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-15	クライオドット LT-13GS 420枚	1,580	1,900
1295	3-8719-16	クライオドットLT-13A 900ドット	3,400	4,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1295	3-8720-01	クライオドット LT-19WH 420枚	2,200	2,600
1295	3-8720-08	クライオドット LT-19PI 420枚	2,200	2,600
1295	3-8720-13	クライオドット LT-19RE 420枚	2,200	2,600
1295	3-8720-04	クライオドット LT-19YE 420枚	2,200	2,600
1295	3-8720-10	クライオドット LT-19BL 420枚	2,200	2,600
1295	3-8720-06	クライオドット LT-19GS 420枚	2,200	2,600
1295	3-8721-01	クライオドットJTA2610WH 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-02	クライオドットJTA2610SI 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-03	クライオドットJTA2610BE 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-04	クライオドットJTA2610YE 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-05	クライオドットJTA2610LE 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-06	クライオドットJTA2610GA 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-07	クライオドットJTA2610MT 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-08	クライオドットJTA2610PI 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-09	クライオドットJTA2610LA 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-10	クライオドットJTA2610BL 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-11	クライオドットJTA2610OR 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-12	クライオドットJTA2610BR 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-13	クライオドットJTA2610RE 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-14	クライオドットJTA2610VI 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-15	クライオドットJTA2610GS 420枚	1,800	2,150
1295	3-8721-16	クライオドット JTA2610A 630枚	2,700	3,200
1296	3-8664-01	凍結保存用ラベル F13492-9501	6,120	6,700
1296	3-8664-03	凍結保存用ラベル F13492-1301	6,120	6,700
1296	3-8664-05	凍結保存用ラベル F13492-3301	6,120	6,700
1296	3-6136-01	マイクロチューブラベルLBPLP7020	2,520	3,820
1296	3-6136-02	マイクロチューブラベルLBPLP7050	6,300	9,600
1297	2-7121-01	凍結面粘着ラベル PTL-112-490	26,500	28,000
1297	2-7121-02	凍結面粘着ラベル PTL-76-490	27,500	29,000
1297	2-7121-03	凍結面粘着ラベル PTL-78-490	38,000	40,000
1297	2-7121-08	凍結面粘着ラベルM71-98-499	7,100	7,500
1297	2-7121-10	インクリボン M71-R4300	3,300	3,500
1298	3-5210-11	ラベル M21-375-7425	12,500	13,500
1298	3-5210-12	ラベル M21-500-7425	14,500	15,500
1298	3-5210-13	ラベル M21-750-7425	15,500	16,500
1298	3-8729-01	オートクレーブラベル AKA-12WH	9,800	11,600
1298	3-8729-02	オートクレーブラベル AKA-13WH	9,800	11,600
1298	3-8729-03	オートクレーブラベル AKA-63WH	9,800	11,600
1298	3-8729-04	オートクレーブラベル AKA-3WH	9,800	11,600
1298	3-8729-05	オートクレーブラベル AKA-28WH	9,800	11,600
1298	3-8728-01	オートクレーブラベルALTR13WRWH	9,200	10,900
1298	3-8727-01	透明低温オートクレーブラベルDFLT62	7,700	9,100
1298	3-8727-02	透明低温オートクレーブラベルDFLT13	7,700	9,100
1298	3-8727-03	透明低温オートクレーブラベルDFLT77	7,700	9,100
1299	1-1601-01	V96ウェルプレート丸底未滅菌 135枚	15,750	16,300
1299	1-1601-02	V96ウェルプレート平底未滅菌 135枚	15,750	16,300
1299	1-1601-03	V96ウェルプレート丸底滅菌 135枚	18,380	18,900
1299	1-1601-04	V96ウェルプレート平底滅菌 135枚	18,380	18,900
1299	1-1601-05	V96ウェルプレート丸底蓋付滅菌135枚	24,100	24,900
1299	1-1601-06	V96ウェルプレート平底蓋付滅菌135枚	24,100	24,900
1299	2-8085-01	マイクロプレートGDMP-96U 50枚	7,350	7,800
1299	2-8085-02	マイクロプレートGDMP-96F 50枚	7,350	7,800
1299	2-8085-11	マイクロプレート用フタ GDMP-CV	3,000	3,200
1300	2-5471-01	マイクロウェルプレート262162 50枚	17,300	18,200
1300	2-5471-02	マイクロウェルプレート249662 50枚	17,300	18,200
1300	2-5471-05	マイクロウェルプレート269787 50枚	17,300	18,200
1300	1-6885-01	ウェルプレート268152未滅菌180枚	52,700	55,400
1300	1-6885-02	ウェルプレート249570未滅菌180枚	50,600	53,200
1300	2-5471-04	マイクロウェルプレート269620 60枚	18,800	19,800
1300	2-5465-05	マイクロウェルプレートフタ 264122	9,900	10,400
1300	2-5465-06	Mウェルプレートフタ 263339 百枚	11,600	12,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1300	2-5459-13	シーリングテープ 236366 200入	16,000	16,700
1300	1-7366-01	マイクロウェルプレート137101 50枚	34,100	35,900
1300	1-7366-02	マイクロウェルプレート136101 50枚	34,100	35,900
1300	1-7366-03	マイクロウェルプレート437111 80枚	48,800	50,900
1300	1-7366-06	マイクロウェルプレート437112 80枚	38,400	40,100
1300	1-7366-04	マイクロウェルプレート437796 60枚	36,600	38,200
1300	1-7366-15	マイクロウェルプレート446612 60個	33,000	34,400
1301	3-9109-01	dウェルプレート7631-00 50個	34,000	38,900
1301	3-9109-02	dウェルプレート7631-S0 50個	38,500	44,100
1301	3-9109-03	ディープウェルプレート775B00 百枚	65,600	75,100
1301	3-9109-04	dウェルプレート7651-00 50個	42,000	48,100
1301	3-9109-05	dウェルプレート7651-S0 50個	53,000	60,700
1301	3-9109-06	dウェルプレート7753-00 50個	33,700	38,600
1301	3-9109-07	dウェルプレート7753-S0 50個	48,900	56,000
1301	3-9109-08	dウェルプレート7832-00 50個	46,500	53,200
1301	3-9109-09	dウェルプレート7832-S0 50個	56,000	64,100
1301	1-9572-01	96ディーププレート260252 50枚	38,600	40,300
1301	1-9572-02	96ディープウェルプレート 260251	39,600	41,300
1301	1-9572-03	96ディーププレート278752 60個	53,800	56,100
1301	1-9572-04	96ディープウェルプレート 278743	55,100	57,500
1301	1-9572-11	ウェルキャップ276002未滅菌 50枚	17,500	18,300
1301	1-9572-12	ウェルキャップ276000滅菌 50枚	19,500	20,400
1302	2-7215-05	タンパク質結晶化プレート MRC-2PS	12,000	12,600
1302	2-7215-01	タンパク質結晶化プレートMRC-2UV十枚	18,900	19,800
1302	2-7215-07	タンパク質結晶化プレートMRC-3UV十枚	18,000	18,900
1303	2-8588-01	細胞培養プレートVTC-P6 50個	6,300	7,000
1303	2-8588-02	細胞培養プレートVTC-P12 50個	6,600	7,200
1303	2-8588-03	細胞培養プレートVTC-P24 50個	6,800	7,500
1303	2-8588-04	細胞培養プレートVTC-P48 50個	7,600	8,400
1303	2-8588-05	細胞培養プレートVTC-P96 100個	14,200	15,600
1303	2-2065-01	マルチプルウェルプレート3516 50枚	24,400	25,600
1303	2-2065-02	マルチプルウェルプレート3513 50枚	26,700	28,000
1303	2-2065-03	マルチプルウェルプレート3526 50枚	32,400	34,000
1303	2-2065-07	マルチプルウェルプレート 3524 百枚	64,900	68,100
1303	2-2065-04	マルチプルウェルプレート 3548 百枚	61,500	64,600
1303	2-2065-05	マルチプルウェルプレート3596 50枚	26,400	27,700
1303	2-2065-06	マルチプルウェルプレート3595 50枚	26,900	28,200
1303	2-2065-08	マルチプルウェルプレート3799 50枚	27,000	28,400
1303	2-2065-09	マルチプルウェルプレート3894 50枚	35,000	36,800
1303	1-8425-01	セルカルチャプレート353046 50枚	24,500	25,700
1303	1-8425-02	セルカルチャプレート353043 50枚	25,900	27,200
1303	1-8425-03	セルカルチャプレート353047 50枚	31,700	33,300
1303	1-8425-04	セルカルチャプレート353078 50枚	32,400	34,000
1303	1-8425-05	セルカルチャプレート353072 50枚	26,000	27,300
1303	1-8425-06	セルカルチャプレート353077 50枚	26,000	27,300
1303	1-8425-07	セルカルチャプレート353296 50枚	36,400	38,200
1303	1-8425-08	セルカルチャプレート353075 50枚	24,600	25,800
1304	2-5465-01	マイクロウェルプレート163320 50枚	26,250	27,600
1304	2-5465-02	マイクロウェルプレート167008 50枚	25,700	27,000
1304	2-5465-03	マイクロウェルプレート143761 50枚	22,100	23,300
1304	2-5465-04	マイクロウェルプレート168055 50枚	22,100	23,300
1304	2-5465-05	マイクロウェルプレートフタ 264122	9,900	10,400
1304	2-5465-06	Mウェルプレートフタ 263339 百枚	11,600	12,100
1304	2-5459-13	シーリングテープ 236366 200入	16,000	16,700
1304	2-5464-01	マルチディッシュ176740 4個×30	43,900	46,100
1304	2-5464-02	マルチディッシュ 140675 6ウェル	33,200	34,900
1304	2-5464-03	マルチディッシュ 150628 75入	36,500	38,400
1304	2-5464-04	マルチディッシュ 142475 75入	38,600	40,600
1304	2-5464-05	マルチディッシュ 150687 75入	41,300	43,400
1305	3-5231-01	イムノプレート 442404 60枚	27,000	28,200
1305	3-5231-02	イムノプレート 460124	33,000	34,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1305	3-5231-03	イムノプレート 475094 60枚	27,000	28,200
1305	3-5231-04	イムノプレート 467320 60枚	27,000	28,200
1305	3-5231-05	イムノプレート 467340 60枚	27,000	28,200
1305	3-9986-01	シーリングマット 76M1-00 10枚	7,800	9,400
1305	3-9986-03	シーリングマット 77M1-00 10枚	7,800	9,400
1307	3-9118-01	オートシールフィルム XP-100	12,300	13,100
1307	3-9118-02	オートシールフィルム XPS-25	7,700	8,200
1307	3-9099-01	シールプレートフィルムZAF-PE-50	16,000	17,100
1307	3-9125-01	多孔フィルムシール B-100	9,800	10,700
1307	3-9125-02	多孔フィルムシール BS-25	6,700	7,300
1307	3-9119-01	イージーピアスフィルム EZP-100	7,100	7,600
1307	3-9119-02	イージーピアスフィルム EZPS-25	5,400	6,100
1307	3-9120-01	多孔フィルム SM-KIT-B 未滅菌	12,400	13,700
1307	3-9120-02	多孔フィルム SM-KIT-BS 滅菌	17,300	18,800
1307	3-9120-03	シールフィルム SM-KIT-SP未滅菌	14,100	15,100
1307	3-9120-04	シールフィルム SM-KIT-SPS滅菌	19,480	20,800
1307	3-9120-11	多孔フィルム交換用 RSMB-2	11,200	12,400
1307	3-9120-12	多孔フィルム交換用 RSMB-2-S	15,300	16,700
1307	3-9120-13	シールフィルム交換用 RSMSP-2	13,000	13,900
1307	3-9120-14	シールフィルム交換用 RSMSP-2-S	17,700	18,900
1308	3-9127-01	ホイルシール XTR-FOIL-100	8,800	10,500
1308	3-9123-01	光反射フィルム WT-50	5,000	5,300
1308	3-9124-01	遮光フィルム BK-50	6,000	6,400
1309	3-9133-01	プレートフィルム SP-2X8-50	4,600	5,400
1309	3-9133-02	プレートフィルム SPS-2X8-50	6,200	6,600
1309	3-9132-01	プレートフィルム SP-IDA-10	5,300	5,700
1309	3-9132-02	プレートフィルム SP-IDB-100	7,900	8,400
1309	3-9132-03	プレートフィルム SP-IDG-100	7,900	8,400
1309	3-9132-04	プレートフィルム SP-IDL-100	7,900	8,400
1309	3-9132-05	プレートフィルム SP-IDO-100	7,900	8,400
1309	3-9132-06	プレートフィルム SP-IDR-100	7,900	8,400
1309	3-9131-01	プレートフィルム100-THIN-PLT	8,200	8,800
1309	3-9131-02	プレートフィルムSTR-THIN-PLT	11,000	11,800
1309	3-9128-01	PCR用保護フィルム XTR-100	6,600	7,100
1310	3-9129-01	フィルム TSS-RTQS-50	13,000	14,400
1310	3-9129-02	フィルム TSS-RTQ-100	23,400	25,800
1310	3-9126-01	アルミシールホイル AF-100	10,800	11,800
1310	3-9126-02	アルミシールホイル AFS-25	9,000	9,800
1310	3-9122-01	フィルムパッド・ローラー PDL-5	8,100	8,600
1310	3-9122-02	フィルムローラー RL-PLT-01	3,800	4,000
1312	3-8589-01	磁気ビーズ分離ラックF199000002	78,000	87,100
1312	3-8589-02	磁気ビーズ分離ラックF199000001	78,000	87,100
1312	3-8589-04	磁気ビーズ分離ラックF199000003	78,000	87,100
1312	3-8589-05	磁気ビーズ分離ラックF199000004	78,000	87,100
1312	1-7025-01	アイビスエコラック IN21-902BL	400	420
1312	1-7025-02	アイビスエコラックIN1521-902B	400	420
1313	4-473-01	PPチューブラック MR-25	2,000	2,100
1313	4-473-02	PPチューブラック 青MR-81 5個	2,700	2,900
1313	4-473-03	PPチューブラック MR-100 5個	3,000	3,200
1313	3-8634-31	ワンハンド T360-50B 青	2,650	2,800
1313	3-8634-32	ワンハンド T360-50G 緑	2,650	2,800
1313	3-8634-33	ワンハンド T360-50L 紫	2,650	2,800
1313	3-8634-34	ワンハンド T360-50O 橙	2,650	2,800
1313	3-8634-35	ワンハンド T360-50Y 黄	2,650	2,800
1313	1-329-01	ユニラックジュニアS500-25B 十個	5,070	5,400
1313	1-329-02	ユニラックジュニアS500-25R 十個	5,070	5,400
1313	1-329-03	ユニラックジュニアS500-25Y 十個	5,070	5,400
1314	1-4314-01	ユニラック S500-80AS 10個	7,000	7,400
1314	1-4314-03	ユニラック 青S500-80B 10個	7,000	7,400
1314	1-4314-04	ユニラック S500-80G 10個	7,000	7,400
1314	1-4314-06	ユニラック S500-80P 10個	7,000	7,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1314	1-4314-07	ユニラック S500-80Y 10個	7,000	7,400
1314	1-4314-08	ユニラックS500-80Oオレンジ10個	7,000	7,400
1314	1-4314-02	ユニラック S501-80 カバー10入	4,500	4,800
1314	4-1838-01	HS2345A 5個入チューブラック	8,500	9,600
1315	2-5350-01	プレパレーションラック05-541-50	9,900	10,400
1315	2-5350-02	プレパレーションラック05-541-51	9,900	10,400
1315	2-5350-04	プレパレーションラック05-541-53	9,900	10,400
1315	2-5350-05	プレパレーションラック05-541-54	9,900	10,400
1315	2-5350-06	プレパレーションラック05-541-55	9,900	10,400
1315	1-4309-01	PCRラック T328-96AS 20入	23,000	24,400
1315	1-4309-02	PCRラック 青T328-96B 20個	23,000	24,400
1315	1-4309-03	PCRラック T328-96G 20個	23,000	24,400
1315	1-4309-04	PCRラック T328-96O 20個	23,000	24,400
1315	1-4309-05	PCRラック T328-96P 20個	23,000	24,400
1315	1-4309-06	PCRラック T328-96Y 20個	23,000	24,400
1315	3-8666-01	96ウェルPCRラック 5色セット	7,900	9,000
1315	3-8666-02	96ウェルPCRラック 透明 5個	7,900	9,000
1317	3-8572-01	PEフローター 50ml用(緑)	2,200	2,500
1317	3-8572-02	PEフローター 15ml用(青)	2,200	2,500
1317	3-8572-03	PEフローター1.5~2.0ml用(黄)	2,200	2,500
1317	3-8572-04	フローター0.2, 0.5, 1.5~2.0	2,200	2,500
1317	3-8573-01	PPフローター 正方形 4個	4,300	4,900
1317	3-8573-02	PPフローター 円 4個	4,300	4,900
1318	2-4119-01	クールラック1.5mlチューブ用 24本	15,000	16,500
1318	2-4119-02	クールラック1.5/2mlチューブ兼用	15,000	16,500
1318	2-4119-03	クールラック PCRチューブ用 96本	15,000	19,100
1318	2-4119-04	クールラック 5mlチューブ用(9本)	15,000	16,500
1318	2-4119-05	クールラック 15ml遠沈管用(9本)	20,000	22,000
1318	2-4119-06	クールラック 50ml遠沈管用(4本)	20,000	22,000
1318	4-1835-01	120727 PCRクーラーピンク	11,500	13,000
1318	4-1835-02	120728 PCRクーラーライトブルー	11,500	13,000
1318	4-1835-03	120729 PCRクーラー桃/青	11,500	13,000
1318	4-1836-01	120538 5個入低温PCRラック	8,900	10,100
1318	4-1836-02	120539 5個入低温PCRラック青	8,900	10,100
1318	4-1836-03	120540 5個入低温PCRラック緑	8,900	10,100
1318	4-1836-04	120541 5個入低温PCRラック紫	8,900	10,100
1319	3-8635-01	ストレージボックスT314-225B 8	5,500	5,800
1319	3-8635-02	ストレージボックスT314-225G 8個	5,500	5,800
1319	3-8635-03	ストレージボックスT314-225R 8	5,500	5,800
1319	3-8635-04	ストレージボックスT314-225Y 8	5,500	5,800
1319	3-8636-01	ストレージボックス T314-281B	4,000	4,300
1319	3-8636-02	ストレージボックス T314-281G	4,000	4,300
1319	3-8636-03	ストレージボックス T314-281R	4,000	4,300
1319	3-8636-04	ストレージボックス T314-281Y	4,000	4,300
1319	3-8637-01	ストレージボックス T314-481B	4,000	4,300
1319	3-8637-02	ストレージボックス T314-481G	4,000	4,300
1319	3-8637-04	ストレージボックス T314-481Y	4,000	4,300
1319	3-8638-01	ストレージボックス T314-542B	8,000	8,900
1319	3-8638-02	ストレージボックス T314-542G	8,000	8,900
1319	3-8639-01	ストレージボックス T314-581B	7,000	7,400
1319	3-8639-02	ストレージボックス T314-581G	7,000	7,400
1319	3-8640-01	ストレージボックス T314-2100B	4,200	4,500
1319	3-8640-02	ストレージボックス T314-2100G	4,200	4,500
1319	3-8640-03	ストレージボックス T314-2100R	4,200	4,500
1319	3-8640-04	ストレージボックス T314-2100Y	4,200	4,500
1319	3-5987-01	ストレージボックスHS120034 5個	5,500	6,200
1319	3-5987-02	ストレージボックスHS120040 5個	5,500	6,200
1319	3-5987-03	ストレージボックスHS120041 5個	5,500	6,200
1319	3-6089-01	ストレージボックスHS120042 5個	6,200	7,000
1319	3-6089-02	ストレージボックスHS120044 5個	6,200	7,000
1319	3-6089-03	ストレージボックスHS120043 5個	6,200	7,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1320	1-9563-01	クライオボックス5025-0505 8個	11,200	11,700
1320	1-9563-02	クライオボックス5026-0909 4個	8,600	9,000
1320	1-9563-03	クライオボックス5027-0909 4個	11,200	11,700
1320	2-4026-01	クライオボックス 5026-1010	2,160	2,260
1320	4-1865-01	R2781-A 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1865-02	R2781-B 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1865-03	R2781-G 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1865-04	R2781-O 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1865-05	R2781-P 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1865-06	R2781-R 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1866-01	R2700-A 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1866-02	R2700-B 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1866-03	R2700-G 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1866-04	R2700-O 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1866-05	R2700-P 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	4-1866-06	R2700-R 5個入フリーザーボックス	2,200	2,900
1320	1-2642-01	クライオコンテナ534479 35個	7,900	8,300
1320	1-2642-02	クライオコンテナ534592 20個	7,500	7,900
1321	3-6297-01	PTクライオボックス 06755-21	5,000	9,600
1321	2-3014-11	フリーズボックス95. 43831. 800	8,000	8,600
1321	2-3014-12	フリーズボックス95. 43832. 800	8,000	8,600
1321	3-6197-01	フリーザーボックスF18852-0017	8,000	8,900
1321	3-6204-01	フリーズボックス F18837-0000	7,500	8,400
1321	2-4024-03	ラプトップクーラー 5115-0012	24,200	25,300
1321	2-4024-04	ラプトップクーラー 5115-0032	45,300	47,300
1321	2-4024-01	ラプトップクーラー 5116-0012	24,200	25,300
1321	2-4024-02	ラプトップクーラー 5116-0032	47,300	49,300
1322	2-5478-01	凍結保存ユニット 5100-0001	16,500	17,200
1322	2-5478-02	凍結保存ユニット 5100-0036	16,500	17,200
1322	2-5478-03	凍結保存ユニット 5100-0050	16,500	17,200
1322	1-6263-01	凍結処理容器 BICELL 6個	18,000	20,000
1323	1-4851-01	フリーズボックスC5520-100-OH	8,300	9,300
1323	1-1473-01	フリーズボックス61000281 24個	16,400	16,700
1323	1-1473-02	フリーズボックス61000200 24個	12,600	12,900
1323	2-3962-01	遠沈管用フリーズボックス HS2860M	8,200	9,300
1323	2-3962-11	フリーズボックス仕切 HS2860P十個	4,100	4,600
1323	2-3962-12	フリーズボックス仕切 HS2860T	5,200	5,900
1324	2-5754-11	フリーズボックスストレジラックIFL1R	11,200	12,000
1324	2-5754-12	フリーズボックスストレジラックIFL2R	13,200	14,000
1324	2-5754-13	フリーズボックスストレジラックIFL3R	13,200	14,000
1324	2-5754-14	フリーズボックスストレジラックIFL4R	14,300	15,300
1324	2-5754-15	フリーズボックスストレジラックIFL5R	14,300	15,300
1324	2-5480-01	フリーズボックスIB-04100 20個	23,000	25,300
1324	2-5480-02	フリーズボックスIB-02100 20個	21,400	23,540
1324	2-5480-04	フリーズボックスIB-04081 20個	22,400	24,640
1324	2-5480-05	フリーズボックス IB-02081	20,900	22,990
1324	2-5480-07	フリーズボックス IB-02050	16,400	18,040
1324	2-5480-08	フリーズボックスIB-05100 20個	26,000	28,600
1324	2-5480-09	フリーズボックスIB-15025 10個	19,000	20,900
1324	2-5480-10	フリーズボックス IB-02025	13,000	14,300
1334	2-4224-11	ハンドシャーレ HSM-010	1,350	1,550
1334	2-4224-61	ハンドシャーレ HSM-100	12,000	13,800
1349	1-1918-02	ワイブチェックTE-311N 200本	17,500	20,600
1349	1-1918-01	ワイブチェック TE-302 200本	17,500	21,250
1353	4-2051-01	P40102W 滅菌サンプル容器	13,200	16,000
1353	4-2051-02	P40102B 滅菌サンプル容器	13,200	16,000
1353	4-2051-03	P40102R 滅菌サンプル容器	13,200	16,000
1353	4-2051-04	P40104W 滅菌サンプル容器	11,600	13,800
1353	4-2051-05	P40104B 滅菌サンプル容器	11,600	13,800
1353	4-2051-06	P40104R 滅菌サンプル容器	11,600	13,800
1353	2-6725-51	ピオラモサンプル採取カップVSC-500	12,000	12,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1353	2-6725-01	ピオラモサンプル採取カップVSC-10	300	320
1353	2-3259-03	食品検体容器231402 100個	4,600	4,750
1353	2-3259-01	食品検体容器23213-2 100個	4,900	5,100
1353	2-3259-04	食品検体容器23223-2B 100個	7,150	7,400
1354	2-4208-13	自動分注器 チューブセット561101	31,500	35,500
1354	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	31,500	35,500
1354	2-4208-14	自動分注器 チューブセット561103	31,500	35,500
1354	2-4208-15	自動分注器 チューブセット561104	31,500	35,500
1354	2-4208-16	自動分注器 チューブセット561105	31,500	35,500
1354	2-4208-17	自動分注器 チューブセット562101	34,600	35,500
1354	2-4208-18	自動分注器 チューブセット562102	34,600	38,500
1354	2-4208-19	自動分注器 チューブセット562103	34,600	38,500
1354	2-4208-20	自動分注器 チューブセット562104	34,600	38,500
1354	2-4208-21	自動分注器 チューブセット562105	34,600	38,500
1354	2-4208-22	自動分注器 ポンプ用チューブ561301	7,100	8,500
1354	2-4208-23	自動分注器 ポンプ用チューブ561302	7,100	8,500
1354	2-4208-24	自動分注器 ポンプ用チューブ513011	7,100	8,500
1354	2-4208-25	自動分注器 ポンプ用チューブ561304	7,100	8,500
1354	2-4208-26	自動分注器 ポンプ用チューブ561305	7,100	8,500
1354	2-4208-27	自動分注器 フットペダル	18,000	20,000
1354	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	35,800	36,500
1355	2-3554-21	ダイリユーター DIL-300N	295,000	305,000
1356	2-8939-15	シングルコネクターセット 413003	32,300	33,000
1356	2-8939-16	ダブルコネクターセット 414004	34,500	35,800
1356	2-8258-21	コロニーカウンターGalaxy330	145,600	158,000
1356	2-8258-31	コロニーカウンターソフトウェア	15,600	16,700
1357	4-814-01	コロニーカウンター ACK-3	78,000	82,000
1357	4-814-11	コロニーカウンター 交換用ペン	2,000	2,100
1359	2-7622-01	コロニーカウンター HS120000	39,000	48,400
1359	2-5764-01	コロニーカウンターペンタイプ CC-1	10,200	11,800
1361	3-8733-01	アストラルループ・ニードル 7000 黄	34,000	39,200
1361	3-8733-02	アストラルループ・ニードル 7010 青	34,000	39,200
1361	3-8733-03	アストラルループ・ニードル 7020 白	34,000	39,200
1361	3-8733-11	アストラルループ・ニードル 7050 黒	2,200	2,500
1361	6-488-01	ディスポループ 1型 10本/袋×50	8,000	9,700
1361	6-488-02	ディスポループ 10型 10本/袋×50	8,000	9,700
1361	6-488-03	ディスポループニードル型10本/袋×50	8,000	9,700
1362	4-2048-01	P10986 滅菌ディスポループ	10,000	12,100
1362	4-2048-02	P10988 滅菌ディスポループ	10,000	12,100
1362	1-4633-11	ディスポスティック DS-1 500本	7,200	7,600
1362	1-4633-12	ディスポスティック DS-2 500本	7,200	7,600
1362	1-4633-13	ディスポスティック DS-3 500本	7,200	7,600
1362	2-7620-01	セルスプレッダー HS8151 500本	18,000	20,000
1362	2-7620-02	セルスプレッダーHS8171B 500本	13,000	15,000
1362	2-1994-01	滅菌セルスプレッダ33211435D百本	3,100	3,500
1362	2-1994-02	滅菌セルスプレッダ33212153D百本	3,500	3,900
1362	1-9411-01	コーンラージ棒GDC-001 千本	31,800	33,600
1362	2-5113-01	ディスポコーンラージ棒GDC-1000	22,000	23,000
1363	4-2786-01	10本入コーンラージ棒150mm	2,000	2,200
1363	2-5966-01	SUSコーンラージ棒 HKB 10本入り	2,800	3,100
1363	2-6389-01	コーンラージ棒 HKB2 10入	2,200	2,500
1363	2-7979-01	ステンコーンラージ棒 HKB3 10本	2,500	2,800
1363	1-6226-01	シリコンポリスマン A型 10個入	4,000	4,600
1363	1-6226-02	シリコンポリスマン B型 10個入	4,000	4,600
1363	2-3846-01	フレーザー滅菌器SAS-3000	68,000	71,000
1365	3-8662-01-22	検査書付マイクロピペットproMLP2	27,000	32,000
1365	3-8662-02-22	検査書マイクロピペット proMLP10	27,000	32,000
1365	3-8662-03-22	検査書マイクロピペット proMLP20	27,000	32,000
1365	3-8662-04-22	検査マイクロピペット proMLP100	27,000	32,000
1365	3-8662-05-22	検査マイクロピペット proMLP200	27,000	32,000
1365	3-8662-06-22	検査マイクロピペットproMLP1000	27,000	32,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1365	3-8662-07-22	検査書マイクロピペット proMLP5K	27,000	32,000
1365	3-8662-08-22	検査マイクロピペット proMLP10K	27,000	32,000
1370	2-4631-11	リサーチプラスF 3121000023	24,100	26,000
1370	2-4631-12	リサーチプラスF 3121000040	24,100	26,000
1370	2-4631-13	リサーチプラスF 3121000058	24,100	26,000
1370	2-4631-14	リサーチプラスF 3121000066	24,100	26,000
1370	2-4631-15	リサーチプラスF 3121000074	24,100	26,000
1370	2-4631-16	リサーチプラスF 3121000090	24,100	26,000
1370	2-4631-17	リサーチプラスF 3121000104	24,100	26,000
1370	2-4631-18	リサーチプラスF 3121000112	24,100	26,000
1370	2-4631-19	リサーチプラスF 3121000120	24,100	26,000
1370	2-4632-11	リサーチプラスV 3120000011	40,900	44,100
1370	2-4632-12	リサーチプラスV 3120000020	40,900	44,100
1370	2-4632-18	リサーチプラスV 3120000097	40,900	44,100
1370	2-4632-13	リサーチプラスV 3120000038	40,900	44,100
1370	2-4632-14	リサーチプラスV 3120000046	40,900	44,100
1370	2-4632-15	リサーチプラスV 3120000054	40,900	44,100
1370	2-4632-19	リサーチプラスV 3120000100	40,900	44,100
1370	2-4632-16	リサーチプラスV 3120000062	40,900	44,100
1370	2-4632-17	リサーチプラスV 3120000070	40,900	44,100
1370	2-4632-20	リサーチプラスV 3120000089	40,900	44,100
1370	2-4636-21	リサーチプラスM 3122000019	104,000	112,000
1370	2-4636-22	リサーチプラスM 3122000035	104,000	112,000
1370	2-4636-23	リサーチプラスM 3122000051	104,000	112,000
1370	2-4636-24	リサーチプラスM 3122000027	113,000	122,000
1370	2-4636-25	リサーチプラスM 3122000043	113,000	122,000
1370	2-4636-26	リサーチプラスM 3122000060	113,000	122,000
1371	2-4633-31	リファレンス2/F 4921000010	29,200	31,500
1371	2-4633-32	リファレンス2/F 4921000028	29,200	31,500
1371	2-4633-33	リファレンス2/F 4921000036	29,200	31,500
1371	2-4633-34	リファレンス2/F 4921000044	29,200	31,500
1371	2-4633-35	リファレンス2/F 4921000052	29,200	31,500
1371	2-4633-36	リファレンス2/F 4921000079	29,200	31,500
1371	2-4633-37	リファレンス2/F 4921000087	29,200	31,500
1371	2-4633-38	リファレンス2/F 4921000095	29,200	31,500
1371	2-4633-39	リファレンス2/F 4921000109	29,200	31,500
1371	2-4633-20	リファレンス2/F 4921000125	29,200	31,500
1371	2-4633-21	リファレンス2/F 4921000133	29,200	31,500
1371	2-4633-22	リファレンス2/F 4921000141	29,200	31,500
1371	2-4633-23	リファレンス2/F 4921000150	29,200	31,500
1371	2-4633-24	リファレンス2/F 4921000168	29,200	31,500
1371	2-4633-25	リファレンス2/F 4921000176	29,200	31,500
1371	2-4634-11	リファレンス 4920000016	42,900	46,300
1371	2-4634-12	リファレンス 4920000024	42,900	46,300
1371	2-4634-13	リファレンス 4920000032	42,900	46,300
1371	2-4634-14	リファレンス 4920000040	42,900	46,300
1371	2-4634-15	リファレンス 4920000059	42,900	46,300
1371	2-4634-16	リファレンス 4920000067	42,900	46,300
1371	2-4634-17	リファレンス 4920000075	42,900	46,300
1371	2-4634-18	リファレンス 4920000083	42,900	46,300
1371	2-4634-19	リファレンス 4920000091	42,900	46,300
1371	2-4634-20	リファレンス 4920000105	42,900	46,300
1371	2-4634-21	リファレンス 4920000113	42,900	46,300
1374	1-1903-21	ピオラモピペット4640360	19,580	20,500
1374	1-1903-22	ピオラモピペット4640370	19,580	20,500
1374	1-1903-23	ピオラモピペット4640380	19,580	20,500
1374	1-1903-24	ピオラモピペット4640390	19,580	20,500
1374	1-1903-26	ピオラモピペット4640410	19,580	20,500
1374	1-1903-25	ピオラモピペット4640400	19,580	20,500
1374	1-1903-51	ピオラモピペット4640360 6本入	97,900	103,000
1374	1-1903-52	ピオラモピペット4640370 6本入	97,900	103,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1374	1-1903-53	ビオラモピペット4640380 6本入	97,900	103,000
1374	1-1903-54	ビオラモピペット4640390 6本入	97,900	103,000
1374	1-1903-56	ビオラモピペット4640410 6本入	97,900	103,000
1374	1-1903-55	ビオラモピペット46404000 6本入	97,900	103,000
1374	1-1903-21-22	検査書付ビオラモピペット 4640360	24,580	30,500
1374	1-1903-22-22	検査書付ビオラモピペット 4640370	24,580	30,500
1374	1-1903-23-22	検査書付ビオラモピペット 4640380	24,580	30,500
1374	1-1903-24-22	検査書付ビオラモピペット 4640390	24,580	30,500
1374	1-1903-26-22	検査書付ビオラモピペット 4640410	24,580	30,500
1374	1-1903-25-22	検査書付ビオラモピペット 4640400	24,580	30,500
1374	1-1903-21-20	ビオラモピペット4640360 校正書付	29,580	30,500
1374	1-1903-22-20	ビオラモピペット4640370 校正書付	29,580	30,500
1374	1-1903-23-20	ビオラモピペット4640380 校正書付	29,580	30,500
1374	1-1903-24-20	ビオラモピペット4640390 校正書付	29,580	30,500
1374	1-1903-26-20	ビオラモピペット4640410 校正書付	29,580	30,500
1374	1-1903-25-20	ビオラモピペット4640400 校正書付	29,580	30,500
1374	2-1691-01	フィンピペットF1FN-4641010N	43,200	45,100
1374	2-1691-02	フィンピペットF1FN-4641020N	43,200	45,100
1374	2-1691-03	フィンピペットF1FN-4641030N	43,200	45,100
1374	2-1691-04	フィンピペットF1FN-4641040N	43,200	45,100
1374	2-1691-05	フィンピペットF1FN-4641060N	38,000	39,600
1374	2-1691-12	フィンピペットF1FN-4641140N	38,000	39,600
1374	2-1691-06	フィンピペットF1FN-4641070N	38,000	39,600
1374	2-1691-07	フィンピペットF1FN-4641080N	38,000	39,600
1374	2-1691-08	フィンピペットF1FN-4641090N	38,000	39,600
1374	2-1691-09	フィンピペットF1FN-4641100N	38,000	39,600
1374	2-1691-10	フィンピペットF1FN-4641110N	43,200	45,100
1374	2-1691-11	フィンピペットF1FN-4641120N	47,900	50,000
1375	2-1694-01	フィンピペットF2 FN-4642010	36,800	38,400
1375	2-1694-02	フィンピペットF2 FN-4642020	36,800	38,400
1375	2-1694-03	フィンピペットF2 FN-4642030	36,800	38,400
1375	2-1694-04	フィンピペットF2 FN-4642040	36,800	38,400
1375	2-1694-05	フィンピペットF2 FN-4642060	33,000	34,400
1375	2-1694-11	フィンピペットF2 FN-4642130	33,000	34,400
1375	2-1694-06	フィンピペットF2 FN-4642070	33,000	34,400
1375	2-1694-07	フィンピペットF2 FN-4642080	33,000	34,400
1375	2-1694-08	フィンピペットF2 FN-4642090	33,000	34,400
1375	2-1694-09	フィンピペットF2 FN-4642100	36,800	38,400
1375	2-1694-10	フィンピペットF2 FN-4642110	44,500	46,400
1375	2-8249-01	フィンチップ 9400310 千本	11,200	11,700
1375	2-8249-02	フィンチップ 9400300 10箱	14,800	15,500
1375	2-8249-13	フィンチップ 9400327 3840本	45,600	47,600
1375	2-8249-03	フィンチップ 9400230 千本	10,200	10,700
1375	2-8249-04	フィンチップ 9400260 10箱	13,700	14,300
1375	2-8249-14	フィンチップ 9400267 1920本	21,800	22,800
1375	2-8249-05	フィンチップ 9401260 千本	10,500	11,000
1375	2-8249-06	フィンチップ 9401250 10箱	14,300	15,000
1375	2-8249-15	フィンチップ 9401255 1920本	25,600	26,700
1375	2-8249-07	フィンチップ 9401030 千本	10,500	11,000
1375	2-8249-08	フィンチップ 9401110 10箱	14,300	15,000
1375	2-8249-16	フィンチップ 9401115 960本	12,700	13,300
1375	2-8249-19	フィンチップ 9402030 500本	15,800	16,500
1375	2-8249-10	フィンチップ 9402070 270本	13,400	14,000
1375	2-8249-21	フィンチップ 9402151 100本	3,700	3,900
1375	2-8249-12	フィンチップ 9402160 120本	8,000	8,400
1375	2-8250-03	MBPチップ 3500 千本	2,800	3,000
1375	2-8250-06	MBPチップ 3510 千本	3,000	3,200
1375	2-8250-09	MBPチップ 3550 千本	2,700	2,900
1375	2-8250-10	MBPチップ 3581 800本	7,100	7,400
1375	2-8248-02	フィンピペットスタンド 9420360	11,300	11,800
1375	2-8248-05	ピペットスタンド 9420390	4,100	4,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1375	2-8248-01	フィンペットスタンド 9420320	7,800	8,200
1375	2-8248-04	ペットスタンド 9420400	12,400	13,000
1376	1-6855-11	ペットマン P2	37,500	39,500
1376	1-6855-12	ペットマン P10	37,500	39,500
1376	1-6855-13	ペットマン P20	32,500	34,000
1376	1-6855-14	ペットマン P100	32,500	34,000
1376	1-6855-15	ペットマン P200	32,500	34,000
1376	1-6855-16	ペットマン P1000	32,500	34,000
1376	1-6855-17	ペットマン P5000	37,500	39,500
1376	1-6855-18	ペットマン P10mL	37,500	39,500
1376	1-6856-01	セーフティフィルタF161280 10個	670	700
1376	1-6856-02	セーフティフィルタF161241 百個	3,500	3,700
1376	1-7906-01	ペットマンL P2L	40,000	41,000
1376	1-7906-02	ペットマンL P10L	40,000	41,000
1376	1-7906-03	ペットマンL P20L	39,000	41,000
1376	1-7906-04	ペットマンL P100L	39,000	41,000
1376	1-7906-05	ペットマンL P200L	39,000	41,000
1376	1-7906-06	ペットマンL P1000L	39,000	41,000
1376	1-7906-07	ペットマンL P5000L	40,000	41,000
1376	1-7906-08	ペットマンL P10mLL	40,000	41,000
1377	2-6855-21	ペットマンG P2G	37,500	38,500
1377	2-6855-22	ペットマンG P10G	37,500	38,500
1377	2-6855-23	ペットマンG P20G	32,500	33,000
1377	2-6855-24	ペットマンG P100G	32,500	33,000
1377	2-6855-25	ペットマンG P200G	32,500	33,000
1377	2-6855-26	ペットマンG P1000G	32,500	33,000
1377	1-6659-11	ペットマンM P10M	80,000	83,000
1377	1-6659-12	ペットマンM P20M	80,000	83,000
1377	1-6659-15	ペットマンM P100M	80,000	83,000
1377	1-6659-13	ペットマンM P200M	80,000	83,000
1377	1-6659-16	ペットマンM P300M	80,000	83,000
1377	1-6659-14	ペットマンM P1200M	80,000	83,000
1377	1-6659-17	ペットマンM P5000M	80,000	83,000
1377	1-6659-18	ペットマンM P10mLM	80,000	83,000
1377	2-6856-31	ペットマンGマルチ P8X20G	92,000	95,000
1377	2-6856-32	ペットマンGマルチ P12X20G	111,000	115,000
1377	2-6856-33	ペットマンGマルチ P8X200G	92,000	95,000
1377	2-6856-34	ペットマンGマルチ P12X200G	111,000	115,000
1378	1-6857-01	DチップD10Vエコパ／未滅菌1万本入	15,000	20,000
1378	1-6857-02	DチップD10イーザーパ／200×5袋	2,400	3,000
1378	1-6857-03	DチップD10TTiパック／96×10箱	6,100	6,900
1378	1-6857-04	DチップDL10Vエコパ／未滅菌1万本入	18,000	23,000
1378	1-6857-05	DチップDL10イーザーパ／200×5袋	2,900	3,400
1378	1-6857-06	DチップDL10T Tiパ／96×10箱	6,800	6,900
1378	1-6857-07	DチップD200Vエコパ 未滅菌1万本入	14,000	17,000
1378	1-6857-08	DチップD200イーザーパ／200×5袋	2,600	3,100
1378	1-6857-09	DチップD200T／Tiパ／96×10箱	5,100	5,800
1378	1-6857-10	DチップD1000Vエコパ未滅菌1万本入	18,000	21,000
1378	1-6857-11	チップD1000イーザーパ／200×5袋	3,600	4,100
1378	1-6857-12	DチップD-1000T未滅菌96×10箱	5,900	6,800
1378	1-6857-14	DチップD10mLイーザーパ／50×4袋	7,100	7,400
1378	1-6858-02	DチップDF-10ST 滅菌96×10箱	14,500	17,000
1378	1-6858-04	DチップDFL-10ST滅菌96×10箱	14,500	17,000
1378	1-6858-06	DチップDF-30ST 滅菌96×10箱	13,000	15,000
1378	1-6858-08	DチップDF-100ST滅菌96×10箱	13,000	15,000
1378	1-6858-10	DチップDF-200ST滅菌96×10箱	13,000	15,000
1378	61-0082-01	F付チップDF300ST 滅菌96×10	13,000	15,000
1378	1-6858-12	DチップDF1000ST滅菌96×10箱	15,500	18,000
1378	61-0082-02	F付チップDF1200ST滅菌96×10	17,700	18,000
1378	2-2057-01	タワーパックD10 未滅菌96×10箱	4,100	4,900
1378	2-2057-02	タワーパックDL10 未滅菌96×10箱	4,700	5,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1378	2-2057-03	タワーパックD200 未滅菌96×10箱	3,900	4,700
1378	2-2057-04	タワーパックD300 未滅菌96×10箱	5,100	5,800
1378	2-2057-05	タワーパックD1000 未滅菌96×7箱	4,200	4,300
1378	2-2057-06	タワーパックD10ST 滅菌96×10箱	4,600	5,500
1378	2-2057-07	タワーパックDL10ST滅菌96×10箱	5,200	6,200
1378	2-2057-08	タワーパックD200ST滅菌96×10箱	4,500	5,200
1378	2-2057-09	タワーパックD300ST滅菌96×10箱	6,600	7,000
1378	2-2057-10	タワーパックD1000ST滅菌96×7	4,500	5,300
1378	2-2058-01	ダイヤモンドチップ タワーパックボックス	1,600	1,900
1379	1-9347-01	マイクロピペット 825. 0002	28,100	30,600
1379	1-9347-02	マイクロピペット 825. 0010	28,100	30,600
1379	1-9347-03	マイクロピペット 825. 0010Y	26,400	28,800
1379	1-9347-04	マイクロピペット 825. 0020	26,400	28,800
1379	1-9347-05	マイクロピペット 825. 0050	26,400	28,800
1379	1-9347-06	マイクロピペット 825. 0100	26,400	28,800
1379	1-9347-07	マイクロピペット 825. 0200	26,400	28,800
1379	1-9347-08	マイクロピペット 825. 1000	26,400	28,800
1379	1-9347-11	マイクロピペット 826. 0002	32,800	35,600
1379	1-9347-12	マイクロピペット 826. 0010	32,800	35,600
1379	1-9347-13	マイクロピペット 826. 0010Y	28,800	31,300
1379	1-9347-14	マイクロピペット 826. 0020	28,800	31,300
1379	1-9347-15	マイクロピペット 826. 0050	28,800	31,300
1379	1-9347-16	マイクロピペット 826. 0100	30,800	33,500
1379	1-9347-17	マイクロピペット 826. 0200	30,800	33,500
1379	1-9347-18	マイクロピペット 826. 1000	30,800	33,500
1379	1-9348-03	マクロピペット 835. 02	30,300	33,000
1379	1-9348-04	マクロピペット 835. 02PP	31,700	34,400
1379	1-9348-01	マクロピペット 835. 05	30,300	32,900
1379	1-9348-05	マクロピペット 835. 05PP	34,100	37,100
1379	1-9348-02	マクロピペット 835. 10	30,300	32,900
1379	1-9348-13	マクロピペットチップ2ml 312. 02	10,800	12,800
1379	1-9348-11	マクロピペットチップ5ml 312. 05	10,900	12,800
1379	1-9348-12	マクロピペットチップ10ml312. 10	12,100	14,300
1379	1-9351-11	ノズルフィルター 322. 05 250個	4,300	4,700
1379	1-9351-12	ノズルフィルター 322. 10 100個	3,200	3,500
1379	1-9348-23	パスツールアダプタ 1. 835. 631	3,500	3,800
1379	1-9348-21	パスツールアダプター 1. 835. 633	5,000	5,500
1379	1-9348-22	パスツールピペット 313. 02. 150	4,200	4,600
1380	1-9351-11	ノズルフィルター 322. 05 250個	4,300	4,700
1380	1-9351-12	ノズルフィルター 322. 10 100個	3,200	3,500
1380	1-9348-23	パスツールアダプタ 1. 835. 631	3,500	3,800
1380	1-9348-21	パスツールアダプター 1. 835. 633	5,000	5,500
1380	3-5232-01	プラグインパック 926. 0002PIU	80,000	85,600
1380	3-5232-06	プラグインパック 926. 0200PIU	89,600	98,400
1380	1-9349-01	マイクロピペット 855. 08. 010	79,200	86,100
1380	1-9349-02	マイクロピペット 855. 08. 050	72,600	79,000
1380	1-9349-03	マイクロピペット 855. 08. 200	72,600	79,000
1380	1-9349-04	マイクロピペット 855. 08. 350	72,600	79,000
1380	1-9350-01	マイクロピペット 855. 12. 010	90,200	98,100
1380	1-9350-02	マイクロピペット 855. 12. 050	84,700	92,100
1380	1-9350-03	マイクロピペット 855. 12. 200	84,700	92,100
1380	1-9350-04	マイクロピペット 855. 12. 350	84,700	92,100
1381	1-5300-11	クオリチップ 3090. 0010B 千本	5,700	6,700
1381	1-5300-22	クオリチップ 3020. 0010B 千本	5,700	6,700
1381	1-5300-23	クオリチップ 3070. 0200B 千本	5,100	6,000
1381	1-5300-04	クオリチップ 308. 0350B 千本	7,600	9,000
1381	1-5300-15	クオリチップ 3070. 1000B	5,700	6,700
1381	3-1610-01	ピペットスタンド320. 336W	15,000	16,400
1381	3-1610-02	ピペットスタンド320. 336Q	15,000	16,400
1381	3-1610-03	ピペットスタンド320. 336B	15,000	16,400
1381	3-1610-04	ピペットスタンド320. 336G	15,000	16,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1381	1-9352-01	ピペットスタンド 320. 337R	12,100	13,200
1381	1-9352-03	ピペットスタンド 320. 337B	12,100	13,200
1381	1-9352-04	ピペットスタンド 320. 337G	12,100	13,200
1381	1-9352-05	ピペットスタンド 320. 337M	12,100	13,200
1381	1-9352-06	ピペットスタンド 320. 337Y	12,100	13,200
1381	1-2340-21	ピペットスタンド320. 340	12,800	14,000
1381	2-8046-11	専用ワークステーション 320. 411	6,000	6,700
1381	2-8046-12	スペアアダプタ 1. 411. 7 5個	1,540	1,700
1381	2-8046-13	0. 75ml分注チューブ 100本入	13,800	15,000
1381	2-8046-14	3. 75ml分注チューブ 100本入	13,800	15,000
1381	2-8046-15	37. 5ml分注チューブ 100本入	18,200	19,800
1382	2-8047-01	ピペット型ディスペンサー865. 0050	45,100	49,100
1382	2-8047-02	ピペット型ディスペンサー865. 0200	40,700	44,200
1382	2-8047-03	ピペット型ディスペンサー865. 1000	38,000	41,300
1382	2-8047-11	リザーブタンク 1. 861. 631	5,100	5,600
1382	2-8047-12	リザーブタンク 1. 861. 21T	10,500	11,400
1382	2-8047-13	バイアル瓶ホルダー 1. 861. 925	3,000	3,300
1382	2-8047-14	バルブキャップ 1. 861. 720	1,000	1,100
1382	2-8047-16	4chマニホールド 1. 170. 054	14,500	15,800
1382	2-8047-17	8chマニホールド 1. 170. 058	18,800	20,400
1382	2-8047-18	ステンカニューラ370. 0840 12本	4,200	4,600
1382	2-8047-15	延長カニューラ 1. 861. E32	2,150	2,400
1382	1-2340-21	ピペットスタンド320. 340	12,800	14,000
1382	1-2340-01	キャピラリマイクロピペット846. 005	35,000	38,000
1382	1-2340-02	キャピラリマイクロピペット846. 025	35,000	38,000
1382	1-2340-03	キャピラリマイクロピペット846. 050	35,000	38,000
1382	1-2340-04	キャピラリマイクロピペット846. 100	35,000	38,000
1382	1-2340-05	キャピラリマイクロピペット846. 200	35,000	38,000
1382	1-2340-21	ピペットスタンド320. 340	12,800	14,000
1382	1-2339-01	キャピラリ341. 005 200本	8,600	13,000
1382	1-2339-02	キャピラリ341. 025 200本	8,600	13,000
1382	1-2339-03	キャピラリ341. 050 200本	8,600	13,000
1382	1-2339-04	キャピラリ341. 100 200本	13,200	24,000
1382	1-2339-05	ガラスキャピラリー341. 200 百本	8,800	13,000
1382	1-2361-01	マイクロピペットオプション342. 005	4,300	4,700
1382	1-2361-02	マイクロピペットオプション342. 025	9,100	10,000
1382	1-2361-03	マイクロピペットオプション342. 050	9,100	10,000
1382	1-2361-04	マイクロピペットオプション342. 100	9,100	10,000
1382	1-2361-05	マイクロピペットオプション342. 200	9,100	10,000
1383	3-7025-01	マイクロペット 5 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-02	マイクロペット 10 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-03	マイクロペット 20 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-04	マイクロペット 25 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-05	マイクロペット 50 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-06	マイクロペット 100 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-07	マイクロペット 200 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-08	マイクロペット 250 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-09	マイクロペット 500 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-10	マイクロペット 1000 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-11	マイクロペット 2000 μ l	5,900	6,100
1383	3-7025-12	マイクロペット 5000 μ l	5,900	6,100
1383	3-7026-01	マイクロペット 0. 1-2. 5 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-02	マイクロペット 0. 5-10 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-03	マイクロペット 2-20 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-04	マイクロペット 5-50 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-05	マイクロペット 10-100 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-06	マイクロペット 20-200 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-07	マイクロペット 50-200 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-08	マイクロペット 100-1000 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-09	マイクロペット 200-1000 μ l	7,300	7,600
1383	3-7026-10	マイクロペット 1000-5000 μ l	7,300	7,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1383	3-7026-11	マイクロペット 2-10ml	7,300	7,600
1383	3-7010-01	マイクロペット 0.5-10 μ l-8	26,800	27,700
1383	3-7010-02	マイクロペット 5-50 μ l-8	26,800	27,700
1383	3-7010-03	マイクロペット 50-300 μ l-8	26,800	27,700
1383	3-7010-04	マイクロペット 0.5-10 μ l-12	36,800	38,000
1383	3-7010-05	マイクロペット 5-50 μ l-12	36,800	38,000
1383	3-7010-06	マイクロペット 50-300 μ l-12	36,800	38,000
1383	3-7039-01	ピペット StepMate	38,000	39,000
1383	3-7039-11	ピペットチップ 17900032	1,300	1,350
1383	3-7039-12	ピペットチップ 17900033	1,300	1,350
1383	3-7039-13	ピペットチップ 17900034	1,300	1,350
1383	3-7039-14	ピペットチップ 17900035	1,300	1,350
1383	3-7039-15	ピペットチップ 17900036	1,300	1,350
1383	3-7039-16	ピペットチップ 17900037	1,400	1,450
1383	3-7039-17	ピペットチップ 17900038	1,400	1,450
1383	3-7039-18	アダプター 17400083	12,800	13,200
1384	3-7013-11	電動ピペット 0.5-10	29,000	30,000
1384	3-7013-12	電動ピペット 5-50	29,000	30,000
1384	3-7013-13	電動ピペット 30-300	29,000	30,000
1384	3-7013-14	電動ピペット 100-1000	29,000	30,000
1384	3-7013-05	電動ピペット 0.5-10連続分注タイプ	31,000	32,000
1384	3-7013-06	電動ピペット 5-50連続分注タイプ	31,000	32,000
1384	3-7013-07	電動ピペット 30-300連続分注タイプ	31,000	32,000
1384	3-7013-08	ピペット100-1000連続分注タイプ	31,000	32,000
1384	2-3598-01	マイクロペットプラス 0.1-2.5 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-02	マイクロペットプラス 0.5-10 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-03	マイクロペットプラス 2-20 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-04	マイクロペットプラス 5-50 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-05	マイクロペットプラス 10-100 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-06	マイクロペットプラス 20-200 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-07	マイクロペットプラス 50-200 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-08	マイクロペットプラス100-1000 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-09	マイクロペットプラス200-1000 μ l	12,000	12,400
1384	2-3598-10	マイクロペットプラス1000-5000	12,000	12,400
1384	3-7024-01	マイクロペットプラス 5 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-02	マイクロペットプラス 10 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-03	マイクロペットプラス 20 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-04	マイクロペットプラス 25 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-05	マイクロペットプラス 50 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-06	マイクロペットプラス 100 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-07	マイクロペットプラス 200 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-08	マイクロペットプラス 250 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-09	マイクロペットプラス 500 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-10	マイクロペットプラス 1000 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-11	マイクロペットプラス 2000 μ l	7,800	8,000
1384	3-7024-12	マイクロペットプラス 5000 μ l	7,800	8,000
1384	3-7009-01	マイクロペットプラス0.5-10 μ l-8	32,000	33,000
1384	3-7009-02	マイクロペットプラス 5-50 μ l-8	32,000	33,000
1384	3-7009-03	マイクロペットプラス50-300 μ l-8	32,000	33,000
1384	3-7009-04	ペットプラス0.5-10 μ l-12	42,000	43,500
1384	3-7009-05	マイクロペットプラス 5-50 μ l-12	42,000	43,500
1384	3-7009-06	ペットプラス50-300 μ l-12	42,000	43,500
1384	2-3747-01	ピペットスタンド ストレート	5,500	5,700
1384	2-3747-02	ピペットスタンド サークル	8,200	8,400
1388	1-2479-01	マルチチャンネルピペッター4080	69,500	73,000
1388	1-2479-02	マルチチャンネルピペッター4081	69,500	73,000
1388	1-2479-03	マルチチャンネルピペッター4082	69,500	73,000
1388	1-2479-04	マルチチャンネルピペッター4083	69,500	73,000
1388	1-2479-05	マルチチャンネルピペッター4084	91,500	96,100
1388	1-2479-06	マルチチャンネルピペッター4085	91,500	96,100
1388	1-2479-07	マルチチャンネルピペッター4086	91,500	96,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1388	1-2479-08	マルチチャンネルピペッター4087	91,500	96,100
1388	1-2479-11	マルチチャンネルピペットスタンド4088	13,200	13,900
1388	3-6067-01	マイクロピペット BR7028-04	57,000	71,400
1388	3-6067-02	マイクロピペット BR7028-06	57,000	71,400
1388	3-6067-03	マイクロピペット BR7028-10	57,000	71,400
1388	3-6067-04	マイクロピペット BR7028-12	57,000	71,400
1388	3-6067-11	消耗品セット 7028-83	2,000	2,200
1388	3-6067-12	消耗品セット 7028-84	2,000	2,200
1388	3-6067-13	消耗品セット 7028-85	2,000	2,200
1388	3-6067-14	消耗品セット 7028-86	1,800	2,200
1391	3-8423-01	ガラスチップ 200uL	2,400	2,600
1391	3-8423-02	ガラスチップラック入 200uL	7,600	8,000
1391	3-8423-03	ガラスチップ 1000uL	2,400	2,600
1391	3-8423-04	ガラスチップラック入 1000uL	7,600	8,000
1391	3-8423-05	ガラスチップ 5000uL	2,400	2,600
1391	3-8423-06	ガラスチップ 6本	3,000	3,200
1391	3-8423-11	アダプタ 200uL用	2,400	2,600
1391	3-8423-12	アダプタ 1000uL用	2,400	2,600
1391	3-8423-13	アダプタ 5000uL用	2,400	2,600
1391	3-8423-14	アダプタ10000uL用	2,400	2,600
1391	3-9931-01	電動マイクロピペット B20-1	34,500	35,900
1391	3-9931-02	電動マイクロピペット B200-1	34,500	35,900
1391	3-9931-03	電動マイクロピペット B1000-1	34,500	35,900
1391	3-9931-05	電動マイクロピペット B200-8	80,000	83,400
1392	3-7150-11	チップAXCART-10/20 10組	6,500	7,000
1392	3-7150-12	チップカートリッジAX-CART-200	6,500	8,000
1392	3-7150-13	チップカートリッジAX-CART1200	6,500	9,000
1392	62-3146-88	AX-BULK-10ML-B チップ	7,000	7,500
1392	62-3146-91	AX-BOXT-10ML-Bチップ25本	2,000	2,200
1392	2-8246-01	マイクロピペット 46200000	88,900	92,700
1392	2-8246-02	マイクロピペット 46200300	88,900	92,700
1392	2-8246-03	マイクロピペット 46200400	88,900	92,700
1392	2-8246-04	マイクロピペット 46200500	88,900	92,700
1392	2-8246-05	マイクロピペット 46200600	88,900	92,700
1392	2-8246-06	マイクロピペット 46200700	88,900	92,700
1392	2-8246-07	マイクロピペット 46200800	88,900	92,700
1393	3-6476-04	4434チップ300μL 滅菌フ無 箱付	5,800	6,550
1393	3-6476-05	4435チップ300μL 滅菌フ付 箱付	10,500	11,800
1393	3-6477-04	4444チップ1250μL滅菌フ無 箱付	6,300	7,100
1393	3-6478-02	4456チップ 5mL 未滅菌フ無 詰替	11,900	13,000
1396	2-3006-01	アイビスピペットチップI-201C 千本	4,100	4,300
1396	2-3006-02	アイビスピペットチップI-503Y 千本	2,350	2,500
1396	2-3006-03	ピペットチップI-502B青 千本	2,850	3,000
1396	2-3006-05	アイビスピペットチップI-703C 千本	2,350	2,500
1396	2-3006-04	アイビスピペットチップI-703Y 千本	2,350	2,500
1396	2-3006-10	ピペットチップIN110505C 千本	2,650	2,800
1396	2-3006-09	ピペットチップI-5000C 300本	15,400	16,400
1396	2-4064-02	アイビスロングチップI-801LC 千本	3,100	3,300
1396	2-4064-03	ロングチップIN110-804 千本	2,550	2,700
1396	2-4064-04	アイビスピペットチップI296C 10箱	10,300	11,000
1396	2-3009-01	マイクロピペットチップ I-596Y 黄	10,000	10,500
1396	2-3009-02	ピペットチップI-597B青 10箱	12,300	13,000
1396	2-3009-03	ピペットチップI-796Y黄 10箱	10,000	10,500
1396	2-4064-05	アイビスロングチップI896LC 10箱	12,300	13,000
1396	2-4064-06	ロングチップIN120-804C 10箱	12,300	13,000
1396	2-4584-01	スペアボックスIN122201C 10箱	5,100	5,350
1396	2-4584-02	スペアボックスIN122503Y 10箱	5,100	5,350
1396	2-4584-03	スペアボックスIN122703Y 10箱	5,100	5,350
1396	2-4584-06	スペアボックスIN122801C 10箱	5,700	6,000
1396	2-4584-07	スペアボックスIN122502B 10箱	5,700	6,000
1396	2-4584-08	スペアボックスIN122804C 10箱	5,700	6,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1396	1-8548-01	ロングチップIN110-805C千本	4,100	4,300
1396	1-8548-02	ロングチップIN120-805C 10箱	14,300	15,000
1397	2-3007-05	シリコナイズチップI-212C 千本	5,600	5,900
1397	2-3007-01	シリコナイズチップI-513Y黄 千本	5,600	5,900
1397	2-3007-02	アイビスシリコナイズチップI-512B青	3,800	4,000
1397	2-3007-03	シリコナイズチップI-713C 千本	5,600	5,900
1397	2-3007-06	シリコナイズチップIN112-814CH	3,800	4,000
1397	6-8672-12	ピペットチップ1045-965 576入	6,500	7,500
1398	2-4968-01	Mチップ5mL4410-00 2500本	22,400	26,500
1398	2-4968-02	ピペットチップマクロ5mL4411-SO	11,600	13,200
1398	2-4968-03	ピペットチップマクロ5mL4411-SF	61,300	72,000
1398	2-4969-01	Mチップ5mL4420-00 2500本	22,400	26,500
1398	2-4969-02	ピペットチップマクロ5mL4421-SO	12,000	13,600
1398	2-4969-03	ピペットチップマクロ5mL4421-SF	59,500	73,700
1398	2-9800-01	10μチップ3501-HR滅菌済10組	6,300	6,600
1398	2-9800-02	10μチップ3501-RT滅菌済10箱	5,400	5,700
1398	2-9800-03	10μチップ3502-HR未滅菌10組	5,800	6,100
1398	2-9800-04	10μチップ3502-RT未滅菌10箱	4,900	5,200
1398	2-9800-05	10μチップ3511-HR滅菌済10組	6,400	6,700
1398	2-9800-06	10μチップ3512-HR未滅菌10組	5,900	6,200
1398	2-9800-07	20μチップ3521-HR滅菌済10組	6,400	6,700
1398	2-9800-08	20μチップ3521-RT滅菌済10箱	5,500	5,800
1398	2-9800-09	20μチップ3522-HR未滅菌10組	5,600	5,900
1398	2-9800-10	20μチップ3522-RT未滅菌10箱	4,800	5,100
1398	2-9800-11	ピペットチップ3520JP 未滅菌 千本	3,100	3,300
1398	2-9800-12	200μチップ3551-HR滅菌済10組	6,000	6,300
1398	2-9800-13	200μチップ3551-RT滅菌済10箱	5,100	5,400
1398	2-9800-14	200μチップ3552-HR未滅菌10組	5,400	5,700
1398	2-9800-15	200μチップ3552-RT未滅菌10箱	4,600	4,800
1398	2-9800-16	300μチップ3771-HR滅菌済10組	6,700	7,000
1398	2-9800-17	300μチップ3771-RT滅菌済10箱	5,700	6,000
1398	2-9800-18	300μチップ3772-HR未滅菌10組	6,000	6,300
1398	2-9800-19	300μチップ3772-RT未滅菌10箱	5,100	5,400
1398	2-9800-21	1000μチップ3101-HR 滅菌8箱	6,200	6,500
1398	2-9800-32	ピペットチップ 3101-RT 560本	4,200	4,400
1398	2-9800-23	1000μチップ3102-HR未滅菌8箱	5,900	6,200
1398	2-9800-34	ピペットチップ 3102-RT 560本	3,900	4,100
1398	2-9800-25	ピペットチップ3582JP未滅菌800本	6,200	6,500
1398	2-9800-26	ピペットチップ3580JP 未滅菌 千本	3,300	3,500
1398	2-9800-27	ピペットチップ3791-HR滅菌768本	6,000	6,300
1398	2-9800-28	ピペットチップ3792-HR	5,600	5,900
1399	2-978-22	チップPT0010-E2-N-J 10箱	4,200	4,400
1399	2-979-22	チップPT0200-E2-Y-J 10箱	4,200	4,400
1400	62-7022-65	チップ バルク 104-Q	2,400	2,600
1400	62-7024-67	チップ T104R-Q	5,300	5,600
1400	62-7024-68	チップ T104RS-Q	5,800	6,100
1400	62-7024-65	チップ T104RL-Q	4,300	4,500
1400	62-7024-66	チップ T104RLS-Q	4,900	5,200
1400	62-7024-29	チップ H-104-96R-Q	5,400	5,700
1400	62-7024-31	チップ H-104-96RS-Q	5,400	5,700
1400	62-7024-41	チップ HRI-104-Q	2,200	2,300
1400	62-7023-11	チップ バルク 114-Q	2,400	2,600
1400	62-7024-95	チップ T114R-Q	5,000	5,300
1400	62-7024-96	チップ T114RS-Q	5,500	5,800
1400	62-7022-82	チップ バルク 110-Q	2,200	2,300
1400	62-7022-78	チップ バルク 110-N-Q	2,300	2,400
1400	62-7022-72	チップ 110-96R-Q	5,000	5,300
1400	62-7022-73	チップ 110-96RN-Q	5,000	5,300
1400	62-7022-75	チップ 110-96RS-Q	5,500	5,800
1400	62-7022-74	チップ 110-96RNS-Q	5,500	5,800
1400	62-7025-46	チップ バルク TW110-Q	2,300	2,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1400	62-7025-41	チップ TTW110R-Q	5,000	5,300
1400	62-7025-42	チップ TTW110RS-Q	5,500	5,800
1400	62-7025-37	チップ TTW110RL-Q	4,200	4,400
1400	62-7025-38	チップ TTW110RLS-Q	4,800	5,100
1400	62-7024-48	チップ H-TW110-96R-Q	5,000	5,300
1400	62-7024-49	チップ H-TW110-96RS-Q	5,500	5,800
1400	4-3070-01	チップ HRI-TW110-Q	2,200	2,300
1400	62-7022-90	チップ バルク 111-Q	2,600	2,800
1400	62-7022-84	チップ バルク 111-N-Q	2,600	2,800
1400	62-7022-94	チップ 111-R100-Q	5,900	6,200
1400	62-7022-92	チップ 111-R100N-Q	5,900	6,200
1400	62-7022-95	チップ 111-R100S-Q	6,500	6,800
1400	62-7022-93	チップ 111-R100NS-Q	6,500	6,800
1400	62-7022-53	チップ バルク 096-Q	2,200	2,300
1400	62-7022-51	チップ バルク 095-Q	2,100	2,200
1400	62-7022-50	チップ バルク 090-Q	2,100	2,200
1400	62-7022-54	チップ バルク 097-Q	3,800	4,000
1401	1-7910-21	フィルタチップ 2139-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-23	フィルタチップ 2140-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-26	フィルタチップ 2149P-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-28	フィルタチップ 2065E-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-63	フィルタチップ 2065-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-30	フィルタチップ 2069-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-66	フィルタチップ 2070-HR 10箱	16,500	17,200
1401	1-7910-33	フィルターチップ2179-HR 768本	16,500	17,200
1401	1-7910-69	フィルタチップ 2079JP 800本	16,900	17,700
1401	1-7910-41	フィルタチップ 2139-RI 10箱	12,200	12,800
1401	1-7910-61	フィルタチップ 2139-RT 10箱	10,900	11,400
1401	1-7910-43	フィルタチップ 2140-RI 10箱	12,200	12,800
1401	1-7910-46	フィルタチップ 2149P-RI 10箱	12,200	12,800
1401	1-7910-62	フィルタチップ 2149P-RT 10箱	10,900	11,400
1401	1-7910-48	フィルタチップ 2065E-RI 10箱	12,200	12,800
1401	1-7910-64	フィルタチップ 2065-RI 10箱	12,200	12,800
1401	1-7910-50	フィルタチップ 2069-RI 10箱	12,200	12,800
1401	1-7910-65	フィルタチップ 2069-RT 10箱	10,900	11,400
1401	1-7910-67	フィルタチップ 2070-RT 10箱	10,900	11,400
1401	1-7910-53	フィルターチップ2179-RI 768本	12,200	12,800
1401	1-7910-68	フィルターチップ2179-RT 560本	7,800	8,200
1402	2-4493-11	ゲルローディングチップ MN-960R	5,800	6,500
1402	2-4493-12	ゲルローディングチップ MN-960F	10,600	11,800
1402	3-6370-01	ゲル用チップ 4817-00 10箱	17,000	20,600
1402	3-6370-02	ゲル用チップ 4817-0A 10箱	37,000	42,700
1402	3-6370-03	ゲル用チップ 4817-0B 10箱	56,000	64,700
1402	3-6370-04	ゲル用チップ 4837-00 10箱	17,000	19,600
1402	3-6370-05	ゲル用チップ 4837-0A 10箱	37,000	42,700
1402	3-6370-06	ゲル用チップ 4837-0B 10箱	56,000	64,700
1403	1-1483-01	リザーバー MX-8093-11 百個	12,800	13,400
1403	1-1483-02	リザーバー MX-8094JP 50枚	12,800	13,400
1403	1-1483-03	リザーバー MX-8095JP 100個	12,800	13,400
1403	1-1483-04	リザーバー MX-8096-11 50枚	12,800	13,400
1403	1-1483-05	リザーバー MX-8075JP 10枚	10,500	11,000
1403	1-1483-06	リザーバー MX-8076 10枚	4,700	4,900
1403	1-1483-07	リザーバー MX-8085 100個	12,800	13,400
1403	1-1483-08	リザーバー MX-8086JP 50枚	12,800	13,400
1403	1-4967-01	試薬リザーバー 4311 30枚	8,400	9,500
1403	1-4967-02	試薬リザーバー 4321 30枚	8,600	9,700
1403	1-4967-03	試薬リザーバー4312 200枚	17,800	20,300
1403	1-4967-04	試薬リザーバー4322 200枚	18,000	20,500
1404	3-8690-01	ピペットリザーバー P8025 100個	6,000	7,150
1404	3-8690-02	ピペットリザーバーP8025-1S 百個	12,000	14,300
1404	3-8690-03	ピペットリザーバー P8025-5S	13,800	17,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1404	3-8690-04	ピペトリザーバー P8050 100個	6,000	7,500
1404	3-8690-05	ピペトリザーバーP8050-1S 百個	12,000	14,900
1404	3-8690-06	ピペトリザーバー P8050-5S	13,500	18,000
1404	3-8690-07	ピペトリザーバー P8051 100個	6,300	7,300
1404	3-8690-08	ピペトリザーバーP8051-1S 百個	10,500	12,300
1404	3-8690-09	ピペトリザーバー P8051-5S	14,500	16,800
1404	2-7844-01	ピペッティングリザーバGD-PR 50個	4,200	4,400
1404	2-7844-02	ピペッティングリザーバGD-PR200個	15,300	16,000
1404	3-5609-01	ディスポピペッティングリザーバSR003	3,500	3,650
1404	3-5609-02	ディスポピペッティングリザーバSR002	4,000	4,150
1404	3-5609-03	ピペッティングリザーバSR001滅菌 百枚	8,500	8,920
1405	4-1877-01	120690 リージェントリザーバー	6,000	6,800
1405	4-1878-01	120645 リージェントリザーバー	5,600	6,300
1405	4-1878-02	120644 リージェントリザーバー	14,000	15,900
1405	4-1878-03	120649 リージェントリザーバー	6,300	7,100
1405	4-1878-04	120648 リージェントリザーバー	16,000	18,100
1405	3-5995-05	120732リージェントリザーバーチャラー	10,000	11,300
1405	3-5995-06	120735リージェントリザーバーチャラー	10,000	11,300
1405	3-9121-01	試薬リザーバー RSV-0175-N10	15,600	16,700
1405	3-9121-02	試薬リザーバー RSV-0175-S05	23,400	25,000
1405	3-9121-03	試薬リザーバー RSV-L175-N10	18,700	20,000
1405	3-9121-04	試薬リザーバー RSV-L175-S05	27,600	29,500
1406	1-5916-12	チュービングポンプチューブカートリッジH	7,000	7,500
1406	1-1468-02	Opus分注セット 958135010	370,000	396,000
1406	1-1468-03	Opus滴定セット 958232010	307,000	328,800
1406	2-450-08	EMマイスタディスペンサー用ボトル2.5	4,500	4,900
1407	3-7043-01	デジタルビュレット dTrite	126,000	130,000
1407	2-5715-01	デジタルビュレットsolarus20ml	159,000	170,100
1407	2-5715-02	デジタルビュレットsolarus50ml	159,000	170,100
1408	3-7031-01	ボトルトップディスペンサー dFlow	65,000	67,000
1408	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	31,500	35,500
1408	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	35,800	36,500
1408	3-6060-01	ボトルトップビュレット 4760-151	135,000	172,000
1408	3-6060-02	ボトルトップビュレット 4760-161	135,000	172,000
1409	2-3828-01	ボトルトップディスペンサー0.5-5ml	27,000	28,000
1409	2-3828-02	ボトルトップディスペンサー 1-10ml	27,000	28,000
1409	2-3828-03	ボトルトップディスペンサー2.5-25	35,000	36,000
1409	2-3828-04	ボトルトップディスペンサー 5-50ml	35,000	36,000
1409	2-450-01	EMディスペンサー 0.2-1ml	44,000	47,200
1409	2-450-02	EMディスペンサー 0.4-2ml	44,000	47,200
1409	2-450-03	EMディスペンサー 1-5ml	44,000	47,200
1409	2-450-04	EMディスペンサー 2-10ml	44,500	47,800
1409	2-450-05	EMディスペンサー 5-30ml	78,200	83,900
1409	2-450-06	EMディスペンサー 10-60ml	86,400	92,500
1409	2-450-08	EMマイスタディスペンサー用ボトル2.5	4,500	4,900
1409	2-5386-01	EMサイクルディスペンサー0.2~1ML	58,000	62,200
1409	2-5386-02	EMサイクルディスペンサー0.4~2ML	64,200	68,800
1409	2-5386-03	EMサイクルディスペンサー 1~5ML	59,300	63,500
1409	2-5386-04	EMサイクルディスペンサー 2~10ML	64,200	68,800
1409	2-5386-05	EMサイクルディスペンサー 5~30ML	92,800	99,400
1409	2-5386-06	EMサイクルディスペンサー10~60ML	89,300	95,700
1409	2-450-08	EMマイスタディスペンサー用ボトル2.5	4,500	4,900
1409	2-5386-09	接続アダプター A32用 9313521	3,380	3,700
1409	2-5386-10	接続アダプター A38用 9313525	3,380	3,700
1409	2-5386-11	接続アダプター S40用 9313527	3,380	3,700
1410	1-5326-01	ディスペンサー 520.002	38,300	41,600
1410	1-5326-02	ディスペンサー 520.005	38,300	41,600
1410	1-5326-03	ディスペンサー 520.010	38,300	41,600
1410	1-5326-11	エクステンドチューブ 1.524	9,000	9,800
1410	3-7057-01	ディスペンサー525.001	47,800	52,000
1410	3-7057-02	ディスペンサー525.002.5	47,800	52,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1410	3-7057-03	ディスペンサー525. 005	47,800	52,000
1410	3-7057-04	ディスペンサー525. 010	47,800	52,000
1410	3-7057-05	ディスペンサー525. 001FC	54,900	59,600
1410	3-7057-06	ディスペンサー525. 002. 5FC	54,900	59,600
1410	3-7057-07	ディスペンサー525. 005FC	54,900	59,600
1410	3-7057-08	ディスペンサー525. 010FC	54,900	59,600
1410	3-7065-01	ディスペンサー530. 001	47,800	52,000
1410	3-7065-02	ディスペンサー530. 002. 5	47,800	52,000
1410	3-7065-03	ディスペンサー530. 005	47,800	52,000
1410	3-7065-04	ディスペンサー530. 010	47,800	52,000
1410	3-7065-05	ディスペンサー530. 001FC	54,900	59,600
1410	3-7065-06	ディスペンサー530. 002. 5FC	54,900	59,600
1410	3-7065-07	ディスペンサー530. 005FC	54,900	59,600
1410	3-7065-08	ディスペンサー530. 010FC	54,900	59,600
1410	3-1607-01	ディスペンサー525. 025	64,000	69,600
1410	3-1607-02	ディスペンサー525. 050	70,500	76,700
1410	3-1607-03	ディスペンサー525. 100	80,900	88,000
1410	3-1607-04	ディスペンサー525. 025FC	71,800	77,900
1410	3-1607-05	ディスペンサー525. 050FC	78,300	85,000
1410	3-1607-06	ディスペンサー525. 100FC	88,700	96,300
1410	3-1608-01	ディスペンサー530. 025	64,000	69,600
1410	3-1608-02	ディスペンサー530. 050	70,500	76,700
1410	3-1608-03	ディスペンサー530. 100	78,000	84,800
1410	3-1608-04	ディスペンサー530. 025FC	71,800	77,900
1410	3-1608-05	ディスペンサー530. 050FC	78,300	85,000
1410	3-1608-06	ディスペンサー530. 100FC	88,700	96,300
1412	1-6232-07	ボトルトップディスペンサー1607525	151,470	152,000
1412	3-6063-01	ボトルトップディスペンサー4600101	60,000	72,800
1412	3-6063-02	ボトルトップディスペンサー4600121	60,000	72,800
1412	3-6063-03	ボトルトップディスペンサー4600131	60,000	72,800
1412	3-6063-04	ボトルトップディスペンサー4600141	60,000	72,800
1412	3-6063-05	ボトルトップディスペンサー4600151	76,000	92,400
1412	3-6063-06	ボトルトップディスペンサー4600161	81,000	98,400
1412	3-6063-07	ボトルトップディスペンサー4600171	107,000	130,400
1412	3-6064-01	ボトルトップディスペンサー4600321	68,000	82,200
1412	3-6064-02	ボトルトップディスペンサー4600331	68,000	82,200
1412	3-6064-03	ボトルトップディスペンサー4600341	68,000	82,200
1412	3-6064-04	ボトルトップディスペンサー4600351	84,000	102,000
1412	3-6064-05	ボトルトップディスペンサー4600361	90,000	109,200
1412	3-6065-01	ボトルトップディスペンサー4630131	60,000	72,800
1412	3-6065-02	ボトルトップディスペンサー4630141	60,000	72,800
1412	3-6065-03	ボトルトップディスペンサー4630151	76,000	92,400
1412	3-6065-04	ボトルトップディスペンサー4630161	81,000	98,400
1412	3-6065-05	ボトルトップディスペンサー4630171	107,000	130,400
1412	3-6066-01	ボトルトップディスペンサー4630331	68,000	82,200
1412	3-6066-02	ボトルトップディスペンサー4630341	68,000	82,200
1412	3-6066-03	ボトルトップディスペンサー4630351	84,000	102,000
1412	3-6066-04	ボトルトップディスペンサー4630361	90,000	109,200
1413	3-6062-01	ボトルディスペンサー 4720140	27,000	30,000
1413	3-6062-02	ボトルディスペンサー 4720150	33,000	35,600
1413	3-6061-01	ボトルディスペンサー 4720440	45,000	53,800
1413	3-6061-02	ボトルディスペンサー 4720450	58,000	70,000
1413	2-361-11	ディスペンサー 501. 02025	39,100	42,700
1413	2-361-12	ディスペンサー 501. 0505	39,100	42,700
1413	2-361-13	ディスペンサー 501. 101	40,200	43,900
1413	2-361-14	アキュレックスディスペンサ501. 102	55,000	60,100
1413	2-361-15	アキュレックスディスペンサ501. 302	74,000	80,800
1413	2-361-21	エクステンドチューブ 1. 523	8,400	9,200
1415	3-8175-01	自動ビュレット 6280403	13,000	14,000
1418	3-7038-11	ピペットフィルター	23,000	23,800
1418	1-335-11	ピペットフィルター交換用フィルター	950	980

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1418	1-335-12	ピペットフィルター交換用シリコンアダプター	550	570
1418	3-7037-01	ピペットフィルター Levo ME	18,500	19,000
1418	1-335-11	ピペットフィルター交換用フィルター	950	980
1418	1-335-12	ピペットフィルター交換用シリコンアダプター	550	570
1419	3-9255-01	自立型ピペッター BS01-1000	33,000	34,300
1419	2-4591-01	電子ピペッター 710931	40,500	42,000
1419	1-7072-11	電動ハンドピペッター 9501白	38,000	45,100
1419	1-7072-12	電動ハンドピペッター 9511クリアー	38,000	45,100
1419	1-7072-13	電動ハンドピペッター 9521透明青	38,000	45,100
1419	1-7072-14	電動ハンドピペッター 9531透明赤	38,000	45,100
1419	1-7072-15	電動ハンドピペッター 9541透明緑	38,000	45,100
1419	1-7072-21	ウイングスタンド 9069	1,400	1,500
1420	2-6363-01	ピペットポンプ F37904-0002	4,100	4,600
1420	2-6363-02	ピペットポンプ F37904-0010	4,200	4,700
1420	2-6363-03	ピペットポンプ F37904-0025	5,600	6,200
1420	2-3827-01	ピペットコントローラー Blue	6,150	6,300
1420	2-3827-03	ピペットコントローラー Green	6,150	6,300
1420	2-3827-04	ピペットコントローラー Yellow	6,150	6,300
1420	2-3827-11	コントローラ交換フィルタ17000760	330	340
1420	2-835-01	ピペットポンプ2ml	1,800	1,900
1420	2-835-02	ピペットポンプ10ml	1,800	1,900
1420	2-835-03	ピペットポンプ25ml	2,400	2,500
1420	1-6235-01	ピペット・トップ 1630500	7,800	8,500
1421	2-454-01	リングキャップス 5マイクロ 1/5目盛	4,150	4,400
1421	2-454-02	リングキャップス 10マイクロ1/2目盛	3,600	3,800
1421	2-454-03	リングキャップス 10マイクロ 250本	3,600	3,900
1421	2-454-04	リングキャップス 20マイクロ 250本	3,600	3,900
1421	2-454-05	リングキャップス 25マイクロ 250本	3,600	3,900
1421	2-454-06	リングキャップス44.7マイクロ250本	3,600	3,900
1421	2-454-07	リングキャップス 50マイクロ 250本	3,600	3,900
1421	2-454-08	リングキャップス40マイクロ1/2目盛	3,600	3,900
1421	2-454-09	リングキャップス100マイクロ 250本	3,600	3,900
1421	2-454-10	リングキャップス100マイクロ1/2目盛	3,600	3,800
1421	2-454-11	リングキャップス200u1/2目盛 百本	3,090	3,300
1421	2-454-12	リングキャップス44.7ヘパリン250本	4,460	4,800
1421	2-453-15	EMマイクロピペッター ポリエチレン製	5,330	5,700
1421	2-454-20	ヘマトクリット毛細管プレイン 1000入	3,200	3,400
1421	2-454-21	ヘマトクリット毛細管ヘパリン処理 千本入	3,800	4,000
1421	2-454-22	ヘマトクリットシーリングワックスプレート	1,700	1,800
1428	2-9746-01	小容量ガスタイトシリンジMS-GF10	8,400	10,500
1428	2-9746-02	小容量ガスタイトシリンジMS-GF25	9,000	11,500
1428	2-9746-03	小容量ガスタイトシリンジMS-GF50	9,500	12,500
1428	2-9746-04	小容量ガスタイトシリンジMS-GF100	10,200	14,000
1428	2-9747-01	小容量ガスタイトシリンジMS-GFN10	10,800	13,500
1428	2-9747-02	小容量ガスタイトシリンジMS-GFN25	10,800	14,800
1428	2-9747-03	小容量ガスタイトシリンジMS-GFN50	11,100	15,300
1428	2-9747-04	ガスタイトシリンジMS-GFN100	12,600	16,500
1428	2-2093-01	マイクロシリンジ MS-N05	11,200	16,500
1428	2-2093-02	マイクロシリンジ MS-N10	9,500	12,500
1428	2-2093-03	マイクロシリンジ MS-N25	10,400	13,000
1428	2-2093-04	マイクロシリンジ MS-N50	11,000	14,500
1428	2-2093-05	マイクロシリンジ MS-N100	12,600	16,000
1428	2-2093-06	マイクロシリンジ MS-N250	15,500	19,000
1428	2-2093-07	マイクロシリンジ MS-N500	16,400	22,000
1428	2-2095-01	マイクロシリンジ MS-NG05	15,000	25,000
1428	2-2095-02	マイクロシリンジ MS-NG10	14,400	23,000
1428	2-2095-03	マイクロシリンジ MS-NG25	15,000	24,000
1428	2-2095-04	マイクロシリンジ MS-NG50	15,000	24,800
1428	2-2095-05	マイクロシリンジ MS-NG100	15,000	25,500
1429	2-2094-01	マイクロシリンジ MS-G05	13,600	22,500
1429	2-2094-02	マイクロシリンジ MS-G10	12,600	20,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1429	2-2094-03	マイクロシリンジ MS-G25	12,600	21,800
1429	2-2094-04	マイクロシリンジ MS-G50	13,700	22,500
1429	2-2094-05	マイクロシリンジ MS-G100	13,700	23,200
1429	2-2092-01	マイクロシリンジ MS-01	14,200	25,000
1429	2-2092-02	マイクロシリンジ MS-05	16,400	28,000
1429	2-2092-03	マイクロシリンジ MS-X05	7,500	12,500
1429	2-2092-04	マイクロシリンジ MS-10	5,900	7,500
1429	2-2092-05	マイクロシリンジ MS-25	7,200	9,500
1429	2-2092-06	マイクロシリンジ MS-50	7,800	11,000
1429	2-2092-07	マイクロシリンジ MS-100	8,400	14,000
1429	2-2092-08	マイクロシリンジ MS-250	10,200	15,000
1429	2-2092-09	マイクロシリンジ MS-500	10,400	17,000
1429	2-2096-01	マイクロシリンジ MS-GAN025	12,600	16,500
1429	2-2096-02	マイクロシリンジ MS-GAN050	12,600	16,500
1429	2-2096-03	マイクロシリンジ MS-GAN100	14,700	21,000
1429	2-2096-04	マイクロシリンジ MS-GAN250	15,000	21,000
1429	2-2096-05	マイクロシリンジ MS-GAN500	16,400	23,000
1429	2-2096-06	マイクロシリンジ MS-GANX00	19,300	27,000
1429	2-2096-11	PTFEチップ TEF025 5個入	3,300	4,000
1429	2-2096-12	PTFEチップ TEF050	3,300	4,000
1429	2-2096-13	PTFEチップ TEF100 5個	3,300	4,000
1429	2-2096-14	PTFEチップ TEF250B	3,300	4,000
1429	2-2096-15	PTFEチップ TEF500B	3,300	4,000
1429	2-2096-16	PTFEチップ TEFX00B 5個	3,300	4,000
1429	2-2097-01	マイクロシリンジ用互換針XXMSA 5本	5,000	7,200
1429	2-2097-02	マイクロシリンジ用互換針XXMSB 5本	5,000	7,200
1429	2-2097-03	マイクロシリンジ用互換針XXMSC 5本	5,000	7,200
1429	2-2097-04	マイクロシリンジ用互換針XXMSD 5本	5,000	7,200
1429	2-2097-05	マイクロシリンジ用互換針XXMSE 5本	6,300	9,100
1429	2-2097-06	マイクロシリンジ用互換針XXMSF 5本	5,000	7,200
1429	2-2097-07	マイクロシリンジ用互換針 XX-MS61	6,300	9,100
1429	2-2097-08	マイクロシリンジ用互換針XXMSL 5本	5,000	7,200
1430	2-410-01	マイクロシリンジ 701N 10	8,300	9,400
1430	2-410-06	マイクロシリンジ 701N PT5	10,600	16,800
1430	2-410-05	マイクロシリンジ 701RN 10	12,700	16,900
1430	2-410-04	マイクロシリンジ 701LT 10	10,700	18,700
1430	2-410-02	マイクロシリンジ 701NWG 10	13,700	21,600
1430	2-410-03	マイクロシリンジ 701NCH 10	25,900	40,500
1430	2-411-01	マイクロシリンジ 702N 25	10,600	12,300
1430	2-411-06	マイクロシリンジ 702NPT5 25	12,200	14,800
1430	2-411-05	マイクロシリンジ 702RN 25	14,700	18,600
1430	2-411-04	マイクロシリンジ 702LT 25	11,400	22,300
1430	2-411-02	マイクロシリンジ 702NWG 25	19,100	30,000
1430	2-412-01	マイクロシリンジ 705N 50	13,000	15,100
1430	2-412-06	マイクロシリンジ 705N PT5 50	16,600	26,100
1430	2-412-05	マイクロシリンジ 705RN 50	13,200	18,600
1430	2-412-04	マイクロシリンジ 705LT 50	11,800	21,900
1430	2-412-03	マイクロシリンジ 705NCH 50	37,000	71,100
1430	2-413-01	マイクロシリンジ 710N 100	14,800	17,600
1430	2-413-06	マイクロシリンジ 710NPT5 100	17,100	27,000
1430	2-413-05	マイクロシリンジ 710RN 100	16,000	20,400
1430	2-413-04	マイクロシリンジ 710LT 100	12,700	23,800
1430	2-413-03	マイクロシリンジ 710NCH 100	35,200	54,900
1430	2-414-01	マイクロシリンジ 725N 250	17,400	19,300
1430	2-414-06	マイクロシリンジ725N PT5 250	15,100	23,800
1430	2-414-05	マイクロシリンジ 725RN 250	16,500	24,800
1430	2-414-04	マイクロシリンジ 725LT 250	15,400	25,500
1430	2-415-01	マイクロシリンジ 750N 500	16,900	21,800
1430	2-415-06	マイクロシリンジ750N PT5 500	18,000	28,900
1430	2-415-05	マイクロシリンジ 750RN 500	19,300	27,900
1430	2-415-04	マイクロシリンジ 750LT 500	15,500	28,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1430	2-416-01	マイクロシリンジ 801N 10	22,000	38,500
1430	2-416-02	マイクロシリンジ 801RN 10	27,200	41,800
1430	2-417-01	マイクロシリンジ 802N 25	26,100	41,100
1430	2-417-02	マイクロシリンジ 802RN 25	27,500	41,800
1430	2-418-02	マイクロシリンジ 805RN 50	29,100	42,400
1430	2-419-01	マイクロシリンジ 810N 100	33,700	48,400
1430	2-419-02	マイクロシリンジ 810RN 100	35,500	43,700
1430	2-420-02	マイクロシリンジ 825RN 250	35,500	54,600
1430	2-408-01	マイクロシリンジ 95N 5.0	23,900	46,100
1430	2-408-02	マイクロシリンジ 95RN 5.0	32,200	48,700
1430	2-409-01	マイクロシリンジ 901N 10.0	21,400	45,700
1430	2-409-02	マイクロシリンジ 901RN 10.0	27,500	56,300
1431	2-402-01	マイクロシリンジ7000.5KH PT2	25,600	40,400
1431	2-402-04	マイクロシリンジ7000.5KH PT3	24,500	40,400
1431	2-402-02	マイクロシリンジ7000.5KHWG	35,500	55,400
1431	2-402-03	マイクロシリンジ7000.5KHCH	45,800	71,400
1431	2-403-01	マイクロシリンジ7001KH PT2	19,300	31,500
1431	2-403-04	マイクロシリンジ7001KH PT3	19,300	31,500
1431	2-403-02	マイクロシリンジ7001KHWG PT3	35,700	55,600
1431	2-403-03	マイクロシリンジ7001KHCH PT3	40,400	62,900
1431	2-404-01	マイクロシリンジ7101KH PT2	19,300	29,900
1431	2-404-04	マイクロシリンジ7101KH PT3	19,300	31,500
1431	2-404-02	マイクロシリンジ7101KHWG PT3	27,900	61,300
1431	2-404-03	マイクロシリンジ7101KHCH PT3	49,500	64,700
1431	2-405-01	マイクロシリンジ7002KH PT2	24,500	38,100
1431	2-405-04	マイクロシリンジ7002KH PT3	24,500	39,500
1431	2-405-02	マイクロシリンジ7002KHWG PT3	34,100	53,200
1431	2-405-03	マイクロシリンジ7002KHCH PT3	56,000	87,100
1431	2-406-01	マイクロシリンジ7102KH PT2	24,500	40,100
1431	2-406-04	マイクロシリンジ7102KH PT3	24,500	40,100
1431	2-406-02	マイクロシリンジ7102KHWG PT3	40,500	63,100
1431	2-406-03	マイクロシリンジ7102KHCH PT3	50,600	78,500
1431	2-407-01	マイクロシリンジ7105KH PT2	25,800	35,200
1431	2-407-04	マイクロシリンジ7105KH PT3	24,700	36,200
1431	2-407-02	マイクロシリンジ7105KHWG PT3	32,700	51,000
1431	2-407-03	マイクロシリンジ7105KHCH PT3	56,800	88,400
1431	2-426-01	ガスタイトシリンジ 1701N	8,300	13,600
1431	2-426-06	ガスタイトシリンジ 1701N PT5	12,700	22,100
1431	2-426-03	ガスタイトシリンジ 1701LT	9,400	22,400
1431	2-426-05	ガスタイトシリンジ 1701RN	11,300	17,600
1431	2-427-01	ガスタイトシリンジ 1702N	10,600	14,900
1431	2-427-06	ガスタイトシリンジ1702N PT5	13,200	22,100
1431	2-427-03	ガスタイトシリンジ 1702LT	10,200	17,600
1431	2-427-05	ガスタイトシリンジ 1702RN	12,000	19,500
1431	2-428-01	ガスタイトシリンジ 1705N	12,500	15,800
1431	2-428-06	ガスタイトシリンジ1705N PT5	13,900	24,300
1431	2-428-03	ガスタイトシリンジ 1705LT	11,800	17,900
1431	2-428-04	ガスタイトシリンジ 1705TLL	11,800	19,500
1431	2-428-05	ガスタイトシリンジ 1705RN	12,500	19,500
1431	2-429-01	ガスタイトシリンジ 1710N	11,800	17,600
1431	2-429-06	ガスタイトシリンジ1710N PT5	14,600	23,900
1431	2-429-03	ガスタイトシリンジ 1710LT	10,900	17,200
1431	2-429-04	ガスタイトシリンジ 1710TLL	11,300	19,500
1431	2-429-05	ガスタイトシリンジ 1710RN	13,200	20,700
1431	2-430-01	ガスタイトシリンジ 1725LTN	12,300	18,500
1431	2-430-06	ガスタイトシリンジ1725LTN PT5	15,100	25,100
1431	2-430-03	ガスタイトシリンジ 1725LT	11,300	18,100
1431	2-430-04	ガスタイトシリンジ 1725TLL	11,800	18,100
1431	2-430-05	ガスタイトシリンジ 1725RN	13,700	20,700
1431	2-431-07	ガスタイトシリンジ 1750 LTN	12,500	17,600
1431	2-431-03	ガスタイトシリンジ 1750LT	10,900	18,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1431	2-431-04	ガスタイトシリンジ 1750TLL	11,800	17,200
1431	2-431-05	ガスタイトシリンジ 1750RN	13,200	20,700
1431	2-432-01	ガスタイトシリンジ 1001LTN	12,300	18,900
1431	2-432-06	ガスタイトシリンジ1001LTN PT5	14,100	20,800
1431	2-432-05	ガスタイトシリンジ 1001RN	16,000	28,400
1431	2-432-03	ガスタイトシリンジ 1001LT	11,800	16,700
1431	2-432-04	ガスタイトシリンジ 1001TLL	11,800	18,000
1431	2-433-01	ガスタイトシリンジ 1002LTN	13,400	17,000
1431	2-433-06	ガスタイトシリンジ1002LTN PT5	14,100	21,900
1431	2-433-05	ガスタイトシリンジ 1002RN	15,800	30,200
1431	2-433-03	ガスタイトシリンジ 1002LT	11,100	17,300
1431	2-433-04	ガスタイトシリンジ 1002TLL	12,700	18,000
1431	2-434-01	ガスタイトシリンジ 1005LTN	14,400	23,400
1431	2-434-06	ガスタイトシリンジ1005LTN PT5	16,300	27,400
1431	2-434-05	ガスタイトシリンジ 1005RN	17,900	29,200
1431	2-434-03	ガスタイトシリンジ 1005LT	13,700	19,200
1431	2-434-04	ガスタイトシリンジ 1005TLL	12,500	21,100
1431	2-435-01	ガスタイトシリンジ 1010LTN	17,400	27,700
1431	2-435-06	ガスタイトシリンジ1010LTN PT5	23,300	38,500
1431	2-435-05	ガスタイトシリンジ 1010RN	21,200	35,500
1431	2-435-03	ガスタイトシリンジ 1010LT	16,700	22,800
1431	2-435-04	ガスタイトシリンジ 1010TLL	15,300	24,200
1432	2-421-01	ガスタイトシリンジ 1801N 10	26,000	40,800
1432	2-421-02	ガスタイトシリンジ 1801RN 10	30,600	48,000
1432	2-422-01	ガスタイトシリンジ 1802N 25	26,900	43,100
1432	2-422-02	ガスタイトシリンジ 1802RN 25	30,600	49,000
1432	2-423-01	ガスタイトシリンジ 1805N 50	27,900	43,700
1432	2-423-02	ガスタイトシリンジ 1805RN 50	31,500	49,000
1432	2-424-01	ガスタイトシリンジ 1810N 100	28,500	46,100
1432	2-424-02	ガスタイトシリンジ 1810RN 100	32,400	51,700
1432	2-425-01	ガスタイトシリンジ 1825N 250	30,600	48,700
1432	2-425-02	ガスタイトシリンジ 1825RN 250	34,300	54,600
1432	2-438-01	レオダイナサンプル用シリンジ701SNR	9,400	12,500
1432	2-438-02	レオダイナサンプル用シリンジ702SNR	10,600	13,400
1432	2-438-03	レオダイナサンプル用シリンジ705SNR	13,700	16,500
1432	2-438-04	レオダイナサンプル用シリンジ710SNR	15,100	17,600
1432	2-438-05	レオダイナサンプル用シリンジ725SNR	14,300	18,800
1432	2-438-06	レオダイナサンプル用シリンジ750SNR	17,000	21,900
1432	2-440-01	交換針(ハイポダーミック)N731 6本	17,500	45,100
1432	2-440-02	交換針(ハイポダーミック)N730 6本	12,300	24,700
1432	2-440-03	交換針(ハイポダーミック)N726S6本	12,300	24,700
1432	2-440-04	交換針(ハイポダーミック)N726 6本	12,300	24,700
1432	2-440-05	交換針(ハイポダーミック)N722S6本	12,300	24,700
1432	2-440-06	交換針(ハイポダーミック)N722 6本	10,200	24,700
1432	2-440-11	交換針(ハイポダーミック針) KF731	24,200	37,900
1432	2-440-12	交換針(ハイポダーミック針) KF730	21,700	34,100
1432	2-440-13	交換針(ハイポダーミック針)KF726S	18,400	33,800
1432	2-440-14	交換針(ハイポダーミック針) KF726	17,400	33,800
1432	2-440-15	交換針(ハイポダーミック針)KF722S	21,400	33,800
1432	2-440-16	交換針(ハイポダーミック針) KF722	14,100	33,800
1432	2-438-12	ディスペンサー PB600-1	30,300	58,600
1432	2-440-57	リムーバブルニードルキット7768-01	10,400	16,000
1432	2-440-60	リムーバブルニードル7780-01 6本	12,100	16,000
1432	2-440-61	リムーバブルニードル7784-05 6本	25,900	48,800
1432	2-440-62	リムーバブルニードル7784-07 6本	25,900	48,800
1432	2-440-63	リムーバブルニードル7784-02 6本	25,900	47,700
1432	2-440-64	リムーバブルニードル7784-01 6本	25,900	48,800
1432	2-440-65	リムーバブルニードル7784-03 6本	25,900	48,800
1432	2-440-66	リムーバブルニードル7758-01 6本	7,800	12,700
1432	2-440-67	リムーバブルニードル7779-01 6本	7,800	15,900
1432	2-440-68	リムーバブルニードル7758-03 6本	9,500	12,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1432	2-440-69	リムーバブルニードル7779-03 6本	9,100	16,000
1432	2-440-70	リムーバブルニードル7758-02 6本	9,200	12,900
1432	2-440-71	リムーバブルニードル7779-02 6本	8,000	16,000
1434	3-6805-01	フレキシブルニードル FN-30	10,000	12,000
1435	1-1590-01	シリンジポンプ SPS-1	220,000	240,000
1435	1-1590-02	シリンジポンプ SPS-2	270,000	301,000
1435	3-6811-01	シリンジポンプ SPDC-1	220,000	240,000
1435	3-6811-02	シリンジポンプ SPDC-2	270,000	301,000
1436	2-7820-01	シリンジポンプエコミー SPE-1	127,000	137,000
1436	2-7819-01	マイクロシリンジポンプ MSPE-1	113,000	121,000
1436	2-7819-02	マイクロシリンジポンプ MSPE-3	123,000	133,000
1436	1-1591-01	マイクロシリンジポンプ MSP-1D	205,000	226,000
1436	1-1591-02	マイクロシリンジポンプ MSP-3D	245,000	275,000
1438	4-2529-01	小 スターラー用冷却ボウル	66,000	78,700
1438	4-2529-02	大 スターラー用冷却ボウル	71,000	84,700
1438	4-2529-11	アタッチメント スターラー用冷却ボウル	10,000	11,200
1438	3-8579-01	アイスバケツ 角型(エメラルド)	9,600	10,900
1438	3-8579-02	アイスバケツ 丸型(黒)	14,500	16,400
1438	3-8579-03	アイスバケツ 角型(青)	14,500	16,500
1438	3-8579-04	アイスバケツ 角型(赤)	21,000	23,800
1438	3-6313-01	アイスパン・バケツ 04396-94	5,690	6,900
1438	3-6313-04	アイスパン・バケツ 04396-97	5,690	7,800
1438	3-6457-01	アイスパン M16807-1101	10,500	11,700
1438	3-6457-02	アイスパン M16807-1102	10,500	11,700
1438	3-6457-03	アイスパン M16807-1103	10,500	11,700
1438	3-6457-04	アイスパン M16807-1104	10,500	11,700
1438	3-6458-01	アイスパン M16807-4101	16,500	18,400
1438	3-6458-02	アイスパン M16807-4102	16,500	18,400
1438	3-6458-03	アイスパン M16807-4103	16,500	18,400
1438	3-6458-04	アイスパン M16807-4104	16,500	18,400
1438	3-6391-01	アイスバケツ M16807-2001	16,000	17,800
1438	3-6391-02	アイスバケツ M16807-2002	16,000	17,800
1438	3-6391-03	アイスバケツ M16807-2003	16,000	17,800
1438	3-6391-04	アイスバケツ M16807-2004	16,000	17,800
1438	3-6392-01	アイスバケツ M16807-4001	16,500	18,400
1438	3-6392-02	アイスバケツ M16807-4002	16,500	18,400
1438	3-6392-03	アイスバケツ M16807-4003	16,500	18,400
1438	3-6392-04	アイスバケツ M16807-4004	16,500	18,400
1440	1-6148-01	真空断熱容器 BTC-3001	16,800	17,500
1440	1-6148-02	真空断熱容器 BTC-2001	14,700	15,200
1440	1-6148-03	真空断熱容器 BTC-801	4,500	4,700
1440	1-6148-04	真空断熱容器 BTC-451	3,600	3,900
1440	1-6148-15	真空断熱容器 BTC-351 350ml	3,200	3,400
1440	1-6148-06	真空断熱容器 BTC-251	2,900	3,000
1440	1-6097-01	ステンレス製クーリングバス SCB-S	22,000	23,000
1440	1-6097-02	ステンレス製クーリングバス SCB-L	24,000	25,000
1441	5-390-02	デュワーフラスコ浅型 SCH-15	37,900	41,200
1441	5-393-01	デュワーフラスコ 21AL 1L	59,900	65,100
1441	5-391-03	デュワーフラスコ(広口) 28B-E	63,000	68,000
1441	5-249-01	ナルゲンデュワー瓶 4150-1000	27,800	29,000
1441	5-249-02	ナルゲンデュワー瓶 4150-2000	29,700	31,000
1441	5-249-03	ナルゲンデュワー瓶 4150-4000	32,700	34,100
1441	5-249-04	ナルゲンデュワー瓶 4150-9000	60,000	62,600
1442	6-7165-04	液体窒素用デュワー瓶 4LD	193,000	227,100
1442	6-7165-01	液体窒素用デュワー瓶 5LD	180,000	246,400
1442	6-7165-02	液体窒素用デュワー瓶 10LD	205,000	233,700
1442	6-7165-03	液体窒素用デュワー瓶 25LD	283,000	325,300
1442	6-7165-16	コア・蓋セットD010-9C16	14,000	16,000
1442	6-7165-17	コア・蓋セットD025-9C16	17,000	19,400
1442	2-4725-01	液体窒素凍結保存容器 XTL3	240,000	302,900
1442	2-4725-02	液体窒素凍結保存容器 XT10	275,000	294,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1443	4-2856-01	YDS-6L 液体窒素容器	88,000	94,000
1443	4-2856-02	YDS-10L 液体窒素容器	98,000	105,000
1443	4-2856-03	YDS-20L 液体窒素容器	140,000	150,000
1443	4-2856-04	YDS-30L 液体窒素容器	175,000	187,000
1443	2-6546-01	凍結保存容器 JRプラス	640,000	690,000
1443	2-6546-02	凍結保存容器 4プラス	740,000	795,000
1443	2-6546-03	凍結保存容器 6プラス	820,000	890,000
1445	2-1887-01	簡易ドライアイス製造機A型	120,000	135,000
1445	2-1887-02	簡易ドライアイス製造機B型	160,000	180,000
1446	2-9177-11	保冷・保温ボックス KRCL-20L	27,000	29,000
1446	2-9177-12	保冷・保温ボックス KRCL-40L	37,000	39,000
1446	2-9177-13	保冷・保温ボックス KRCL-60L	47,000	49,000
1447	3-5257-12	アルミ内箱 SBE-P27-C	7,000	9,500
1447	3-5257-11	アルミ内箱 SBE-P45-C	7,000	9,500
1448	2-897-01	アラーム時計付大画面温湿度計BT-3	2,300	2,500
1448	1-8730-01	クーラーBOX モンタナ 13	2,300	2,510
1448	1-8730-02	クーラーBOX モンタナ 25	3,500	3,840
1448	1-8730-03	クーラーBOX モンタナ 35	4,900	5,390
1449	4-248-01	クーラーボックス 81670070	7,700	8,000
1449	4-248-02	クーラーボックス 81670080	9,900	10,000
1449	4-248-03	クーラーボックス 81670090	11,800	12,300
1450	4-5653-14	クーラーボックス #13 14L	3,300	3,650
1450	4-5653-15	クーラーボックス #25 25L	5,200	5,700
1450	4-5653-36	クーラーボックス#35	7,400	8,150
1450	4-5653-17	クーラーボックス #45 46L	12,000	11,000
1450	4-5654-01	発泡クーラー #10(インナー付)	1,700	1,850
1450	4-5654-02	発泡クーラー #15(インナー付)	2,600	2,850
1450	4-5654-04	発泡クーラー No. 10 インナー無し	1,200	1,350
1450	4-5654-05	発泡クーラー No. 15 インナー無し	1,700	1,900
1450	4-5654-06	発泡クーラー No. 30 インナー無し	3,300	3,650
1451	3-5558-01	多目的クーラー KC-2C	400	460
1451	3-5558-02	多目的クーラー KC-3	500	560
1451	3-5558-03	多目的クーラー KC-5	700	830
1451	3-5558-04	多目的クーラー KC-9	1,100	1,150
1451	3-5558-05	多目的クーラー KC-18	1,800	2,000
1451	3-5558-06	多目的クーラー KC-33	1,800	2,050
1451	3-5558-07	多目的クーラー KC-65	4,300	4,800
1451	3-5558-08	多目的クーラー KC-80	5,300	5,850
1452	2-8691-01	チャック付保冷・保温袋平袋S 100枚	6,400	6,750
1452	2-8691-02	チャック付保冷・保温袋平袋M 100枚	8,900	9,350
1452	2-8691-03	チャック付保冷・保温袋平袋L 100枚	11,000	11,600
1452	2-8691-04	チャック付保冷・保温袋平袋LL 50枚	6,900	7,250
1452	2-8691-05	チャック保冷・保温袋角底折込袋S 50枚	7,100	7,450
1452	2-8691-06	チャック保冷・保温袋角底折込袋M 50枚	8,200	8,600
1452	2-8691-07	チャック保冷・保温袋角底折込袋L 50枚	9,600	10,100
1453	4-247-03	氷点下パック ハード1200g	1,080	1,270
1453	4-247-02	氷点下パック ハード900g	980	1,170
1453	4-247-01	氷点下パック ソフト900g	880	965
1453	1-3995-01	保冷剤 クールバー ハード 250g	300	350
1453	1-3995-03	保冷剤 クールバー ソフト 150g	100	110
1453	1-3995-05	保冷剤 ソフト CS-100	100	120
1453	1-3995-06	保冷剤 ソフト CS-200	150	170
1453	1-3995-07	保冷剤 ソフト CS-300	200	230
1453	1-3995-08	保冷剤 ソフト CS-500	400	440
1453	1-3995-09	保冷剤 ソフト CS-1000	500	560
1454	1-8650-01	氷温パック ハード350	700	780
1454	1-8650-02	氷温パック ハード750	900	990
1454	1-8650-03	氷温パック ハード1000	1,200	1,330
1454	1-8650-05	氷温パック ソフト500	800	890
1454	1-8650-06	氷温パック HW-300	600	660
1455	4-1905-01	首元冷却リング	2,900	3,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1456	3-3315-01	研究用ロングフィンゼブラフィッシュ 百匹	9,000	10,300
1456	3-3315-02	試験研究用魚類・両生類ヒメダカ 100匹	2,900	5,360
1456	3-3315-03	試験研究用魚類・両生類クロメダカ 百匹	5,400	6,760
1456	3-3315-04	魚類・両生類アルビノアフリカツメガエル	3,500	5,170
1458	4-2970-01	3581060 オートフィーダー	5,400	5,640
1458	4-2712-01	2232 水槽用外部式フィルター	12,200	12,800
1458	4-2712-02	2234 水槽用外部式フィルター	14,000	14,600
1458	4-2712-03	2236 水槽用外部式フィルター	21,000	21,800
1459	4-2705-01	水槽用のび～るネット SS	700	820
1459	4-2705-02	水槽用のび～るネット S	800	920
1459	4-2705-03	水槽用のび～るネット M	1,000	1,180
1459	4-2705-04	水槽用のび～るネット L	1,200	1,400
1459	4-2705-05	水槽用丸いのび～るネット SS	700	820
1459	4-2705-06	水槽用丸いのび～るネット S	800	920
1459	3-3330-01	ネットAQ-16	250	400
1459	3-3330-02	ネットAQ-18	350	500
1459	3-8968-01	タモ網 No. 305-1	6,400	7,000
1459	3-8968-02	タモ網 No. 306-1	7,250	8,000
1459	3-8968-03	タモ網 No. 307-1	7,900	8,650
1460	2-9135-01	水槽500	2,200	2,800
1460	2-9135-02	水槽900	3,500	4,200
1460	2-9135-03	水槽2000	9,800	10,900
1460	2-9135-04	水槽3500	14,500	17,600
1462	4-2038-15	マリーナ600BKSTLELED&デュア	17,300	18,700
1462	4-2038-16	マリーナ600BKSDデュアルクリーンセツ	9,900	11,200
1463	4-2971-01	浮く産卵箱 170×95mm	1,200	1,410
1464	3-3402-01	エアーポンプSA-1200S	1,200	1,600
1464	3-3402-02	エアーポンプSA-2000S	1,600	2,200
1464	4-2711-07	スキマー35050/60Hz 水中ポンプ	2,800	2,900
1464	4-2972-01	エイトコアミニ エアリフト式水中フィルタ	550	650
1464	4-2972-02	エイトコアS エアリフト式水中フィルター	750	880
1464	4-2972-03	エイトコアM エアリフト式水中フィルター	1,100	1,310
1464	4-2972-04	エイトコアL エアリフト式水中フィルター	1,800	2,310
1464	4-2972-11	エイトコアミニ交換ろ過材 水中フィルター	750	880
1464	4-2972-12	エイトコアS交換ろ過材 水中フィルター	950	1,150
1464	4-2972-13	エイトコアM交換ろ過材 水中フィルター	1,300	1,550
1464	4-2972-14	エイトコアL交換ろ過材 水中フィルター	950	1,150
1471	7-7598-01	1444 イージーリムーバブル 緑	190	210
1471	7-7598-02	1445 イージーリムーバブル 赤	190	210
1471	7-7598-03	1440 イージーリムーバブル 白	240	300
1471	7-7599-01	1422SRL9 ツインマーカー	340	400
1471	7-7600-01	1425SR ツインスキンマーカー	360	420
1471	7-7600-02	1424SR ツインスキンマーカー	360	420
1471	7-7601-01	1450XLSR ミニスキンマーカー	320	400
1471	7-7601-02	1456XLSR ミニスキンマーカー	340	400
1474	1-1842-01	動物用経ロゾンデ01-208-87 百本	79,100	83,300
1474	1-1842-02	動物用経ロゾンデ01-208-88 百本	79,100	83,300
1474	1-1842-03	動物用経ロゾンデ01-208-89 百本	79,100	83,300
1477	4-1644-14	10835-975 ディスペンサー	5,000	5,300
1480	2-6706-01	V滅菌ピンセットVDP010 50本	980	1,050
1480	2-6706-02	V滅菌ピンセットVDP020 50本	1,200	1,300
1480	2-9043-01	解剖用精密ピンセットAdson	2,800	3,000
1480	2-9043-02	解剖用精密ピンセットAdson-T	2,800	3,000
1480	2-9043-03	解剖用精密ピンセットLuce	2,800	3,000
1480	2-9043-04	解剖用精密ピンセットLuce-T	2,800	3,000
1485	3-6656-01	インキュベーター FCI-280GEC	158,000	175,000
1485	3-6656-02	インキュベーター FCI-280GHS	280,000	330,000
1485	3-7149-02	植物育成装置用オプションLEDランプDW	6,200	8,200
1485	3-7149-03	植物育成装置用オプションLEDランプR	6,200	8,200
1485	3-7149-04	植物育成装置用オプションLEDランプY	6,200	8,200
1485	3-7149-05	植物育成装置用オプションLEDランプG	6,200	8,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1485	3-7149-06	植物育成装置用オプションLEDランプB	6,200	8,200
1485	3-7149-07	植物育成装置用オプションLEDランプRB	6,200	8,200
1486	61-6178-57	育苗箱	1,150	1,240
1486	61-6178-58	サラダウレタン 50枚入	20,700	21,600
1486	61-6178-53	水耕栽培用パネル 12穴	1,050	1,160
1486	61-6178-54	水耕栽培用パネル 16穴	1,050	1,160
1486	61-6178-55	水耕栽培用パネル 48穴	1,050	1,160
1486	61-6178-56	水耕栽培用パネル 120穴	1,050	1,160
1487	62-2803-09	SGP-22R ラチェット式剪定鋏	1,200	1,660
1487	62-2804-19	SGP-2N アルミ柄剪定鋏G付200mm	1,200	1,600
1487	62-2803-97	SGP-5NS アルミ柄植木鋏 普通刃	1,000	1,460
1487	62-2801-37	SGFL-6 伸縮太枝切鋏	3,000	4,000
1489	2-930-01	噴霧器SCS-896 5L	3,980	4,200
1490	2-5657-01	噴霧器 5Lスプレーセット	47,300	49,800
1490	4-182-02	噴霧器 卓上型 1L	22,800	25,800
1490	4-182-03	噴霧器 卓上型 0.7L	21,500	24,800
1490	4-182-04	噴霧器 卓上型 0.4L	15,500	21,800
1490	4-183-01	噴霧器 肩掛型 10L	15,200	16,000
1490	4-183-02	噴霧器 肩掛型 4L	11,800	12,000
1490	4-182-06	オートクレーブ 噴霧器	22,200	24,800
1492	2-6712-01	ビオラモ包埋カセットVEC-500W	4,500	4,750
1492	2-6712-02	ビオラモ包埋カセットVEC-500OR	4,500	4,750
1492	2-6712-03	ビオラモ包埋カセットVEC-500G	4,500	4,750
1492	2-6712-04	ビオラモ包埋カセットVEC-500Y	4,500	4,750
1492	2-6712-05	ビオラモ包埋カセットVEC-500B	4,500	4,750
1492	3-8645-31	生検フォームパッド M476-1 千枚	4,600	4,900
1492	3-8645-32	生検フォームパッド M476-5 千枚	4,400	4,700
1492	3-8644-31	生検バッグ M478-1 小 100枚	9,600	10,200
1492	3-8644-32	生検バッグ M478-3 大 100枚	11,000	11,700
1493	2-4887-01	包埋カセット1500入 白 M498-2	20,400	21,700
1493	2-4887-02	包埋カセット1500入ピンクM498-3	20,400	21,700
1493	2-4887-03	包埋カセット1500入 緑 M498-4	20,400	21,700
1493	2-4887-04	包埋カセット1500入 黄 M498-5	20,400	21,700
1493	2-4887-05	包埋カセット1500入 青 M498-6	20,400	21,700
1493	2-4887-06	包埋カセット1500入グレーM498-9	20,400	21,700
1493	2-4884-01	包埋リング1000入 白 M460	12,100	12,900
1493	2-4884-02	包埋リング1000入ピンク M460-3	12,100	12,900
1493	2-4884-03	包埋リング1000入 緑 M460-4	12,100	12,900
1493	2-4884-04	包埋リング1000入 黄 M460-5	12,100	12,900
1493	2-4884-05	包埋リング1000入 青 M460-6	12,100	12,900
1493	2-3834-01	SSベースモールド M474-1 12個	13,900	14,800
1493	2-3834-02	SSベースモールド M474-2 12個	13,900	14,800
1493	2-3834-03	SSベースモールド M474-3 12個	13,900	14,800
1493	2-3834-04	SSベースモールド M474-4 12個	13,900	14,800
1493	2-3834-05	SSベースモールド M474-5 12個	13,900	14,800
1493	2-4891-01	ベースモールドM475-1 1000個	31,100	33,100
1493	2-4891-02	ベースモールドM475-2 1000個	31,100	33,100
1493	2-4891-03	ベースモールドM475-3 1000個	31,100	33,100
1493	2-4891-04	ベースモールドM475-4 1000個	31,100	33,100
1493	2-4891-05	ベースモールドM475-5 1000個	31,100	33,100
1494	4-1859-01	HS-CAS10 カセット保管ケース	45,000	51,600
1494	2-4896-01	包埋カセットキャビネット6入M495-6	19,500	20,500
1495	3-8612-01	解剖板 M620	27,000	28,700
1496	7-3087-01	フタ付きバケツ220212	600	660
1496	7-3087-02	フタ付きバケツ220213	840	910
1496	7-3087-03	フタ付きバケツ220214	1,500	1,640
1497	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし 百枚	500	600
1497	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし 百枚	700	780
1497	1-9646-12	スライドガラス縁研磨・透明フロスト 百枚	1,000	1,150
1497	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト 100枚	1,400	1,570
1497	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ 100枚	1,400	1,570

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1497	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー 100枚	1,400	1,570
1497	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン 100枚	1,400	1,570
1497	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク 100枚	1,400	1,570
1497	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー 100枚	1,400	1,570
1497	1-3345-01	スライドガラス90° 50枚	1,200	1,320
1497	1-3381-01	スライドガラス45° ・ホワイト 50枚	1,300	1,420
1497	1-3381-02	スライドガラス45° ・オレンジ 50枚	1,300	1,420
1497	1-3381-03	スライドガラス45° ・イエロー 50枚	1,300	1,420
1497	1-3381-04	スライドガラス45° ・グリーン 50枚	1,300	1,420
1497	1-3381-05	スライドガラス45° ・ピンク 50枚	1,300	1,420
1497	1-3381-06	スライドガラス45° ・ブルー 50枚	1,300	1,420
1497	1-3382-01	スライドガラス90° ・ホワイト 50枚	1,000	1,100
1497	1-3382-02	スライドガラス90° ・オレンジ 50枚	1,000	1,100
1497	1-3382-03	スライドガラス90° ・イエロー 50枚	1,000	1,100
1497	1-3382-04	スライドガラス90° ・グリーン 50枚	1,000	1,100
1497	1-3382-05	スライドガラス90° ・ピンク 50枚	1,000	1,100
1497	1-3382-06	スライドガラス90° ・ブルー 50枚	1,000	1,100
1499	4-1868-01	M7100-90 剥離防止スライドガラス	2,700	3,200
1499	4-1868-02	M7100-45 剥離防止スライドガラス	2,700	3,200
1500	1-6452-01	プラ製カバーガラス 12-547 千枚	8,900	9,400
1501	1-9648-01	カバーガラス10211818C 200枚	400	430
1501	1-9648-02	カバーガラス 10101818 200枚	700	740
1502	2-5376-01	丸形カバーガラス 12-545-80	30,700	32,300
1502	2-5376-02	丸形カバーガラス 12-545-100	15,600	16,400
1502	2-5376-03	丸形カバーガラス 12-545-101	13,000	13,700
1502	2-5376-04	丸形カバーガラス 12-545-102	13,300	14,000
1503	3-9876-01	ウェットラボベン F13382-0000	7,100	7,800
1503	3-8574-01	デュアルチップペン HS15094	4,700	5,200
1504	4-2470-01	6235778 ペイントマーカー	780	820
1504	4-2470-02	6313310 ペイントマーカー	780	820
1504	4-2470-03	7970179 ペイントマーカー	800	840
1504	4-2470-04	6313311 ペイントマーカー	800	840
1504	4-2469-01	7626573 ペイントマーカー	780	820
1504	4-2469-02	6235776 ペイントマーカー	780	820
1504	4-2469-03	6235775 ペイントマーカー	780	820
1504	4-2469-04	9050551 ペイントマーカー	800	840
1504	4-2469-05	9050552 ペイントマーカー	800	840
1504	4-2469-06	9050553 ペイントマーカー	800	840
1505	2-5390-01	血球計算盤 8100105	7,730	8,100
1505	2-5390-02	血球計算盤 8100104	7,710	8,100
1505	2-5390-03	血球計算盤 8100102	7,730	8,100
1505	2-5390-04	血球計算盤 8100110	7,760	8,100
1505	2-5390-05	カウンティングチェンバー 8100205	13,300	13,900
1505	2-5390-06	血球計算盤 8100204	13,400	14,100
1505	2-5390-07	カウンティングチェンバ810020241	13,300	13,900
1505	2-5390-08	血球計算盤 8100210	13,400	14,100
1506	4-1540-01	DHC-N015 ディスポ細胞計算盤	12,800	13,500
1506	4-1540-02	DHC-B025 ディスポ細胞計算盤	12,800	13,500
1506	4-1540-03	DHC-F015 ディスポ細胞計算盤	12,800	13,500
1506	2-7732-21	ディスポ細胞計算盤DHCN01 50枚	13,750	14,000
1506	2-7732-23	ディスポ細胞計算盤DHC-B02 50枚	13,750	14,000
1506	2-7732-24	ディスポ細胞計算盤DHC-F01 50枚	13,750	14,000
1507	3-6135-01	手動式白血球分類計数器 DBC-2	10,000	10,700
1507	3-6135-02	手動式白血球分類計数器 DBC-6	21,000	22,500
1507	3-6135-03	手動式白血球分類計数器 DBC-9	23,000	24,700
1509	4-567-01	染色バット GSJ5	1,200	1,300
1509	4-567-02	染色バット GSJ9	1,700	1,800
1509	1-4863-01	染色バット 10130520	1,800	1,900
1509	1-4863-02	染色バット 50101620	3,300	3,500
1509	1-4864-01	染色バット 10130530	1,800	1,900
1509	1-4864-02	染色バット 50101630	1,600	1,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1510	1-7934-01	PP染色バット 01-816-21	1,800	2,100
1510	3-8610-01	染色ラック M905-12DGY 6個	13,000	13,800
1510	3-8611-01	染色バット 青M900-12B 6個	12,000	12,800
1510	3-8611-02	染色バット M900-12G 6個	12,000	12,800
1510	3-8611-03	染色バット M900-12P 6個	12,000	12,800
1510	3-8611-04	染色バット M900-12W 6個	12,000	12,800
1510	3-8611-05	染色バット M900-12Y 6個	12,000	12,800
1510	3-8611-06	染色バット M900-12AS	14,500	15,400
1510	3-8611-07	染色バット M906-12AS 5色ST	22,000	23,400
1510	3-8611-08	染色バット M906ホルダーのみ	13,200	14,000
1511	3-8609-01	染色トレイ M918-1 透明	31,000	32,900
1511	3-8609-02	染色トレイ M918-2 黒	31,000	32,900
1511	3-8609-03	染色トレイ M920-1 透明	38,000	40,400
1511	3-8609-04	染色トレイ M920-2 黒	38,000	40,400
1511	3-8581-01	遮光性染色トレイ HS15951A	4,900	5,600
1512	2-5392-11	パラフィンストレッチプレートEC4030	58,000	63,000
1513	7-7723-01	SGD72 スライドグラスディスペンサー	1,800	1,900
1513	1-9651-11	スライドメーラー 31011001MA	3,400	3,800
1513	1-9651-12	スライドメーラー 31011002MA	3,700	4,150
1513	1-9651-13	スライドメイラー 31011105MA	3,100	3,480
1513	1-9651-05	スライドメーラー 31011005MA	4,000	4,500
1513	2-4679-11	スライドメイラー 12-587-17B	2,900	3,100
1514	1-7039-01	ドライマップ IN1584-2021W	8,150	8,600
1514	3-6020-01	スライドトレイ HS9902	900	1,000
1514	3-6020-02	スライドトレイ HS9913	900	1,000
1514	3-6020-03	スライドトレイ HS9914	900	1,000
1515	1-6456-01	カードボードトレイ 12-587-10	1,300	1,500
1515	3-8641-01	スライドフォルダM750-20B 10枚	16,000	17,000
1515	3-8641-02	スライドフォルダM750-20G 10枚	16,000	17,000
1515	3-8641-03	スライドフォルダM750-20GY十枚	16,000	17,000
1515	3-8641-04	スライドフォルダM750-20W 10枚	16,000	17,000
1515	3-8641-05	スライドフォルダM750-20Y 10枚	16,000	17,000
1515	3-8641-06	スライドフォルダM750-20AS 十枚	16,000	17,000
1515	3-8641-07	スライドフォルダM752-20WOP十枚	16,000	17,000
1515	1-9649-01	カードボードメーラー 60001001	1,000	1,070
1515	1-9649-02	カードボードメーラー 60001002	1,900	2,240
1515	1-9649-03	カードボードメーラー 60001003	2,300	2,700
1515	1-9649-04	カードボードメーラー 60001004	3,000	3,530
1516	1-4615-01	プレパレートボックス P-12	640	660
1516	1-4615-02	プレパレートボックス P-25	670	710
1516	1-4615-03	プレパレートボックス P-50	700	740
1516	1-4615-04	プレパレートボックス P-100	1,210	1,280
1516	2-5377-01	スライドボックス 03-448-1 青	1,360	1,400
1516	2-5377-02	スライドボックス 03-448-2 緑	1,360	1,400
1516	2-5377-03	スライドボックス 03-448-3 赤	1,360	1,400
1516	2-5377-04	スライドボックス 03-448-4 黄	1,360	1,400
1516	2-5377-05	スライドボックス 03-448-5 白	1,360	1,400
1517	3-8613-31	スライドファイル M700-100B 青	1,750	1,900
1517	3-8613-32	スライドファイル M700-100G 緑	1,750	1,900
1517	3-8613-33	スライドファイル M700-100P 桃	1,750	1,900
1517	3-8613-34	スライドファイル M700-100W 白	1,750	1,900
1517	3-8613-35	スライドファイル M700-100Y 黄	1,750	1,900
1517	3-8613-01	スライドファイル M700-100B 青	16,000	17,000
1517	3-8613-02	スライドファイル M700-100G 緑	16,000	17,000
1517	3-8613-03	スライドファイル M700-100P 桃	16,000	17,000
1517	3-8613-04	スライドファイル M700-100W 白	16,000	17,000
1517	3-8613-05	スライドファイル M700-100Y 黄	16,000	17,000
1517	3-8614-32	スライドファイルJr. M700-50G緑	1,450	1,540
1517	3-8614-33	スライドファイルJr. M700-50P桃	1,450	1,540
1518	4-1858-01	HS-SLI10 スライド保管ケース	41,000	47,380
1519	3-6701-01	マルチスライドラックベース MSRB	5,800	6,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1519	3-6701-02	マルチスライドラック天板 MSRL	4,500	4,800
1519	3-6701-03	マルチスライドラック MSRFS	21,700	23,200
1519	3-6701-04	マルチスライドラック MSRFP	19,800	21,200
1519	3-6701-05	マグネットスタンド MGS	1,000	1,050
1527	1-9527-01	純水製造装置 PRA-0015-001	356,000	363,200
1527	1-9527-02	純水製造装置 PRA-0015-0V1	397,000	405,000
1520	4-3112-01	Quest1 水道直結型超純水装置	585,000	650,000
1520	4-3112-02	Quest2 水道直結型超純水装置	610,000	680,000
1520	4-3113-01	flex 3 水道直結型超純水装置	1,140,000	1,255,000
1520	4-3113-02	flex 5 水道直結型超純水装置	1,420,000	1,565,000
1520	4-3114-01	Chorus1Complete10	915,000	1,030,000
1520	4-3114-02	Chorus1Complete20	1,155,000	1,300,000
1520	4-3115-01	Chorus2+RO/DI/UV10	795,000	890,000
1520	4-3115-02	Chorus2+RO/DI/UV20	880,000	980,000
1520	4-3115-03	Chorus2+RO/EDI/UV10	1,135,000	1,250,000
1520	4-3115-04	Chorus2+RO/EDI/UV20	1,250,000	1,400,000
1521	4-3116-01	flex 卓上型高性能超純水装置	810,000	890,000
1521	4-3116-02	flex UV 卓上型高性能超純水装置	1,100,000	1,210,000
1521	4-3117-01	Chorus1AnalyticalRes	1,100,000	1,240,000
1521	4-3117-02	Chorus1LifeScience	1,160,000	1,300,000
1521	4-3118-01	LA512 減圧レギュレーター	45,500	50,000
1521	4-3118-02	LA734-02 漏水検知器AS-414	55,000	61,000
1521	4-3118-03	LA821 前処理カートリッジ	70,000	77,000
1521	4-3118-04	LA757 Chorusタンク 15L	174,000	195,000
1521	4-3118-05	LA758 Chorusタンク 30L	208,000	230,000
1521	4-3118-06	LA759 Chorusタンク 60L	273,000	310,000
1521	4-3118-07	LA760 Chorusタンク 100L	447,000	510,000
1521	4-3118-08	LA754 ハローディスペンサー	230,000	260,000
1521	4-3118-09	LA755 アドバンスドディスペンサー	290,000	330,000
1521	4-3118-10	LA756 フレキシブルディスペンサー	395,000	450,000
1521	4-3118-11	POWE40855 電源ユニット	30,000	35,000
1521	4-3118-12	LC241 前処理カートリッジ	21,000	23,100
1521	4-3118-13	純水装置用ROカートリッジLC240	93,000	98,000
1521	4-3118-14	LC291 エアベント	7,000	7,700
1521	4-3118-15	LC216 エアベント	31,500	34,600
1521	4-3118-16	LC210 TOC低減用UVランプ	60,000	66,000
1521	4-3118-17	LC285 殺菌用UVランプ	22,000	24,200
1521	4-3118-18	LC292 超純水カートリッジ	16,000	17,600
1521	4-3118-19	LC214 超純水カートリッジ	37,000	40,700
1521	4-3118-20	LC275 超純水カートリッジ	75,000	82,000
1521	4-3118-21	LC274 純水カートリッジ	40,000	43,900
1521	4-3118-22	LC208 超純水カートリッジ	39,000	42,800
1521	4-3118-23	LC232 超純水カートリッジ 標準用	74,000	81,000
1521	4-3118-24	LC246 超純水カートリッジ 低TOC	95,000	104,000
1521	4-3118-25	LC245 超純水カートリッジ 低イオン	95,000	104,000
1521	4-3118-26	純水装置用ROカートリッジLC217	136,000	110,000
1521	4-3118-27	LC243 オプティマイザーカートリッジ	20,000	22,000
1521	4-3118-28	LC109 UMFカートリッジ	50,000	55,000
1521	4-3118-29	LC151 UFカートリッジ	136,000	149,000
1528	1-7816-01	小型純水製造装置 PP-201	290,000	320,000
1528	1-4018-04	イオン交換樹脂 PP-201用	73,000	75,000
1529	1-1895-21	純水製造装置 WS201	270,000	284,000
1529	1-1895-22	純水製造装置 WS221	330,000	347,000
1529	1-1895-11	純水製造装置前処理カートリッジPWF-1	25,300	27,000
1529	1-1895-12	イオン交換カートリッジCPC-S	24,200	25,000
1529	1-1895-13	メンブレンフィルターMFRL727	12,400	13,000
1529	1-1895-14	純水製造装置タンク用フィルターAVF-1	2,000	2,800
1530	4-2855-01	BPW15 純水製造装置	99,000	106,000
1530	4-2855-11	SFC10 純水製造装置プレフィルター	1,500	1,600
1530	4-2855-12	ACC10 純水製造装置活性炭フィルター	2,500	2,700
1530	4-2855-14	MRC 純水製造装置交換樹脂カートリッジ	7,000	7,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1532	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	44,300	48,400
1532	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	53,500	56,800
1532	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	86,600	91,800
1532	1-3176-04	カートリッジ純水器 G-20C	155,000	164,300
1532	1-3176-22	カートリッジ純水器 G-5樹脂再生費	9,300	9,700
1532	1-3176-23	カートリッジ純水器 G-10樹脂再生費	17,400	18,200
1532	1-3176-24	カートリッジ純水器 G-20樹脂再生費	30,100	31,500
1535	1-385-02	濾過筒ハウジング 台座	6,700	7,400
1543	1-1274-01	カートリッジ DCPS-001	10,700	11,000
1543	1-1274-02	カートリッジ DCPS-002	10,000	10,200
1543	1-1274-03	カートリッジ DCPS-003	17,900	18,300
1543	1-1274-04	カートリッジ DCPS-004	19,700	20,100
1543	1-1272-01	マイクロポア-EUタイプ04EU-1SEG	5,500	5,800
1543	1-1272-02	マイクロポア-EUタイプ 1EU-1SEG	5,500	5,800
1543	1-1272-03	マイクロポア-EUタイプ 3EU-1SEG	5,500	5,800
1543	1-1272-04	マイクロポア-EUタイプ10EU-1SEG	5,500	5,800
1543	1-1273-01	フィルターカートリッジ 1BC-1SE	26,400	27,400
1543	1-1273-02	フィルターカートリッジ 2BC-1SE	19,800	20,500
1543	1-1273-03	フィルターカートリッジ 4BC-1SE	19,800	20,500
1545	3-6749-01	カプセルフィルター CF-100PP	10,800	11,400
1545	3-6749-02	カプセルフィルター CF-500PP	10,800	11,400
1545	3-6749-03	カプセルフィルター CF-1000PP	10,800	11,400
1545	3-6749-04	カプセルフィルター CF-20PT	10,800	11,400
1545	3-6749-05	カプセルフィルター CF-45PT	10,800	11,400
1546	4-778-01	工業用精製水 AH-10	1,600	1,650
1546	1-7240-01	実験用イオン交換樹脂IR120B Na	9,430	10,500
1546	1-7240-02	実験用イオン交換樹脂FPC3500	12,500	13,900
1546	1-7240-03	実験用イオン交換樹脂IRA402BL Cl	10,350	11,500
1546	1-7240-04	実験用イオン交換樹脂CG50	36,400	40,200
1546	1-7240-05	実験用イオン交換樹脂XAD1180N	15,600	17,300
1546	1-7240-06	実験用イオン交換樹脂XAD7HP	15,600	17,300
1546	1-7240-07	実験用イオン交換樹脂FPX66	15,600	17,300
1546	1-7240-08	実験用イオン交換樹脂15DRY	18,800	20,800
1546	1-7240-09	実験用イオン交換樹脂15J WET	15,600	17,300
1546	1-7240-20	実験用イオン交換樹脂アンバーリスト33	15,600	17,300
1548	2-870-01	定性濾紙1017 100枚	300	400
1548	2-870-02	定性濾紙1019 100枚	350	460
1548	2-870-03	定性濾紙10111 100枚	460	580
1548	2-870-04	定性濾紙10112.5 100枚	540	680
1548	2-870-05	定性濾紙10115 100枚	740	940
1548	2-870-06	定性濾紙10118.5 100枚	1,160	1,480
1548	2-870-07	定性濾紙10124 100枚	1,840	2,450
1548	2-871-01	定性濾紙1027 100枚	300	400
1548	2-871-02	定性濾紙1029 100枚	340	450
1548	2-871-03	定性濾紙10211 100枚	460	580
1548	2-871-04	定性濾紙10212.5 100枚	560	700
1548	2-871-05	定性濾紙10215 100枚	740	940
1548	2-871-06	定性濾紙10218.5 100枚	1,230	1,570
1548	2-871-07	定性濾紙10224 100枚	1,930	2,500
1548	2-872-01	定性濾紙1037 100枚	300	400
1548	2-872-02	定性濾紙1039 100枚	350	460
1548	2-872-03	定性濾紙10311 100枚	470	600
1548	2-872-04	定性濾紙10312.5 100枚	570	720
1548	2-872-05	定性濾紙10315 100枚	740	940
1548	2-872-06	定性濾紙10318.5 100枚	1,230	1,570
1548	2-872-07	定性濾紙10324 100枚	2,140	2,850
1548	2-873-01	定量濾紙2017 100枚	780	1,000
1548	2-873-02	定量濾紙2019 100枚	1,050	1,350
1548	2-873-03	定量濾紙20111 100枚	1,290	1,670
1548	2-873-04	定量濾紙20112.5 100枚	1,720	2,230
1548	2-873-05	定量濾紙20115 100枚	2,360	3,060

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1548	2-873-06	定量濾紙20118.5 100枚	3,400	4,200
1548	2-873-07	定量濾紙20124 100枚	5,780	7,500
1548	2-874-01	定量濾紙2027 100枚	780	1,000
1548	2-874-02	定量濾紙2029 100枚	1,050	1,350
1548	2-874-03	定量濾紙20211 100枚	1,280	1,660
1548	2-874-04	定量濾紙20212.5 100枚	1,720	2,250
1548	2-874-05	定量濾紙20215 100枚	2,350	3,000
1548	2-874-06	定量濾紙20218.5 100枚	3,420	4,250
1548	2-874-07	定量濾紙20224 100枚	5,780	7,500
1548	2-875-01	定量濾紙2037 100枚	780	1,000
1548	2-875-02	定量濾紙2039 100枚	1,050	1,350
1548	2-875-03	定量濾紙20311 100枚	1,280	1,660
1548	2-875-04	定量濾紙20312.5 100枚	1,720	2,200
1548	2-875-05	定量濾紙20315 100枚	2,350	3,000
1548	2-875-06	定量濾紙20318.5 100枚	3,400	4,200
1548	2-875-07	定量濾紙20324 100枚	5,780	7,500
1550	2-851-01	ガラス繊維濾紙021160N-SPGFA	1,300	1,800
1550	2-851-03	ガラス繊維濾紙025160N-SPGFA	1,450	1,900
1550	2-851-04	ガラス繊維濾紙037160N-SPGFA	2,100	2,850
1550	2-851-05	ガラス繊維濾紙042160N-SPGFA	2,300	2,700
1550	2-851-06	ガラス繊維濾紙047160N-SPGFA	2,600	3,200
1550	2-851-07	ガラス繊維濾紙050160N-SPGFA	3,000	3,200
1550	2-851-18	ガラス繊維濾紙055160N-SPGFA	900	1,300
1550	2-851-19	ガラス繊維濾紙070160N-SPGFA	1,250	1,450
1550	2-851-20	ガラス繊維濾紙090160N-SPGFA	2,100	2,550
1550	2-853-01	ガラス繊維濾紙021120N-SPGFC	2,100	2,750
1550	2-853-02	ガラス繊維濾紙024120N-SPGFC	2,200	2,750
1550	2-853-03	ガラス繊維濾紙025120N-SPGFC	2,400	2,750
1550	2-853-04	ガラス繊維濾紙037120N-SPGFC	3,700	4,600
1550	2-853-06	ガラス繊維濾紙047120N-SPGFC	4,000	4,600
1550	2-853-07	ガラス繊維濾紙050120N-SPGFC	4,250	4,550
1550	2-853-18	ガラス繊維濾紙055120N-SPGFC	1,200	1,500
1550	2-853-19	ガラス繊維濾紙070120N-SPGFC	1,800	2,200
1550	2-853-20	ガラス繊維濾紙090120N-SPGFC	2,700	2,900
1550	2-854-01	ガラス繊維濾紙021270N-SPGFD	1,000	1,350
1550	2-854-02	ガラス繊維濾紙024270N-SPGFD	1,100	1,550
1550	2-854-03	ガラス繊維濾紙025270N-SPGFD	1,200	1,400
1550	2-854-04	ガラス繊維濾紙037270N-SPGFD	2,000	2,800
1550	2-854-06	ガラス繊維濾紙047270N-SPGFD	2,000	2,500
1550	2-854-07	ガラス繊維濾紙050270N-SPGFD	2,600	3,300
1550	2-854-18	ガラス繊維濾紙055270N-SPGFD	600	850
1550	2-854-19	ガラス繊維濾紙070270N-SPGFD	900	1,200
1550	2-854-20	ガラス繊維濾紙090270N-SPGFD	1,500	1,850
1550	2-855-01	ガラス繊維濾紙021070N-SPGFF	4,000	4,300
1550	2-855-03	ガラス繊維濾紙025070N-SPGFF	4,300	4,800
1550	2-855-05	ガラス繊維濾紙042070N-SPGFF	7,900	8,500
1550	2-855-06	ガラス繊維濾紙047070N-SPGFF	9,200	9,900
1550	2-855-07	ガラス繊維濾紙050070N-SPGFF	10,400	11,500
1550	2-855-18	ガラス繊維濾紙055070N-SPGFF	2,600	3,600
1550	2-855-19	ガラス繊維濾紙070070N-SPGFF	3,000	3,200
1550	2-855-20	ガラス繊維濾紙090070N-SPGFF	5,300	5,700
1558	2-848-03	フィルタ047022MFPVDF 2百枚	21,000	22,500
1558	2-848-14	メンプレフィルタ090022MFPVDF	9,800	10,500
1558	2-849-02	フィルタ025045MFPVDF 2百枚	15,000	16,000
1558	2-849-03	フィルタ047045MFPVDF 2百枚	21,000	22,500
1558	2-849-14	メンプレフィルタ090045MFPVDF	9,800	10,500
1558	2-845-01	メンプレフィルタ013022MFPES	7,600	8,100
1558	2-845-02	メンプレフィルタ025022MFPES	6,800	7,300
1558	2-845-03	メンプレフィルタ047022MFPES	13,800	14,800
1558	2-845-14	メンプレフィルタ090022MFPES	9,800	10,500
1558	2-846-01	メンプレフィルタ013045MFPES	7,600	8,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1558	2-846-02	メンブレンフィルタ025045MFPE5	6,800	7,300
1558	2-846-03	メンブレンフィルタ047045MFPE5	13,800	14,800
1558	2-846-14	メンブレンフィルタ090045MFPE5	9,800	10,500
1558	2-847-02	メンブレンフィルタ025010MFPE5	10,100	10,800
1558	2-847-03	メンブレンフィルタ047010MFPE5	20,700	22,200
1558	2-847-14	メンブレンフィルタ090010MFPE5	9,800	10,500
1558	3-6727-01	MフィルタMFWG4722 滅菌 百枚	8,000	8,400
1558	3-6727-02	MフィルタMFWG4745 滅菌 百枚	8,000	8,400
1558	3-6727-03	MフィルタMFBG4745 滅菌 百枚	8,000	8,400
1558	3-6727-04	MフィルタMFWG4780 滅菌 百枚	8,000	8,400
1564	1-1509-01	メンブレンディスク NRO47100	19,700	21,100
1564	1-1509-02	メンブレンディスク NRG047100	19,700	21,100
1564	1-1509-03	メンブレンディスク NXO47100	20,200	21,700
1564	1-1509-04	メンブレンディスク NXGO47100	20,200	21,700
1565	2-7548-01	マイクロチェックⅡ 4761 50個	22,200	28,500
1565	2-7548-02	マイクロチェックⅡ 4762 50個	23,700	28,500
1565	2-7548-03	マイクロチェックⅡ 4763 50個	22,200	28,500
1565	2-7548-04	マイクロチェックⅡ 4764 50個	22,200	28,500
1565	2-7548-05	ゴム栓用アダプター 4701 3個	14,600	17,600
1566	4-2672-01	VFTB150細胞培養フィルタユニット	11,500	12,000
1566	4-2672-02	VFTB250細胞培養フィルタユニット	12,500	13,000
1566	4-2672-03	VFTB500細胞培養フィルタユニット	17,500	18,000
1566	4-2672-04	VFTB-1000培養フィルタユニット	23,500	24,300
1566	1-6486-01	組織培養ユニット524-0020 12入	10,200	10,800
1566	1-6486-02	組織培養ユニット124-0045 12入	9,600	10,100
1566	1-6486-11	組織培養フィルタユニット565-0010	17,100	18,000
1566	1-6486-03	組織培養ユニット565-0020 12入	17,100	18,000
1566	1-6486-04	組織培養ユニット165-0045 12入	17,100	18,000
1566	1-6486-12	組織培養フィルタユニット568-0010	18,300	19,300
1566	1-6486-05	組織培養ユニット568-0020 12入	18,300	19,300
1566	1-6486-06	組織培養ユニット168-0045 12入	18,300	19,300
1566	1-6486-13	組織培養フィルタユニット566-0010	25,800	27,100
1566	1-6486-07	組織培養ユニット566-0020 12入	25,800	27,100
1566	1-6486-08	組織培養ユニット166-0045 12入	27,300	28,700
1566	1-6486-14	組織培養フィルタユニット567-0010	30,000	31,500
1566	1-6486-09	組織培養ユニット567-0020 12入	34,200	36,000
1566	1-6486-10	組織培養ユニット167-0045 12入	36,900	38,800
1566	1-7350-01	ボルトプフィルタ5963320 12個	14,400	15,200
1566	1-7350-02	ボルトプフィルタ2963345 12個	12,900	13,600
1566	1-7350-03	ボルトプフィルタ5964520 12個	14,400	15,200
1566	1-7350-04	ボルトプフィルタ2964545 12個	12,900	13,600
1566	1-7350-05	ボルトプフィルタ5953320 12個	16,800	17,700
1566	1-7350-06	ボルトプフィルタ2953345 12個	15,000	15,800
1566	1-7350-07	ボルトプフィルタ5954520 12個	16,800	17,700
1566	1-7350-08	ボルトプフィルタ2954545 12個	15,000	15,800
1566	1-7350-09	ボルトプフィルタ5973320 12個	24,000	25,200
1566	1-7350-10	ボルトプフィルタ5974520 12個	24,000	25,200
1567	1-9376-03	フィルタシステム431154滅菌 12個	17,500	18,400
1567	1-9376-04	フィルタシステム431155滅菌 12個	17,500	18,400
1567	1-9376-06	フィルタシステム431153滅菌 12個	17,400	18,300
1567	1-171-02	フィルタシステム430756滅菌 12個	18,900	19,800
1567	1-171-03	フィルタシステム430767滅菌 12個	18,900	19,800
1567	1-171-04	フィルタシステム430768滅菌 12個	18,900	19,800
1567	1-171-05	フィルタシステム430771滅菌 12個	18,900	19,800
1567	1-171-06	フィルタシステム431096滅菌 12個	18,700	19,600
1567	1-173-01	フィルタシステム431475滅菌 12個	31,900	33,500
1567	1-173-02	フィルタシステム430758滅菌 12個	32,100	33,700
1567	1-173-03	フィルタシステム430769滅菌 12個	32,100	33,700
1567	1-173-04	フィルタシステム430770滅菌 12個	32,100	33,700
1567	1-173-05	フィルタシステム430773滅菌 12個	32,100	33,700
1567	1-173-06	フィルタシステム431097滅菌 12個	31,900	33,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1567	1-178-01	フィルタシステム431474滅菌 12個	41,600	43,700
1567	1-178-02	フィルタシステム430186滅菌 12個	40,700	42,700
1567	1-178-03	フィルタシステム430517滅菌 12個	40,700	42,700
1567	1-178-04	フィルタシステム430516滅菌 12個	40,700	42,700
1567	1-178-05	フィルタシステム430515滅菌 12個	40,700	42,700
1567	1-178-06	フィルタシステム431098滅菌 12個	41,600	43,700
1568	1-8778-01	分析フィルターユニット 130-4020	17,700	18,600
1568	1-8778-02	分析フィルターユニット 130-4045	17,400	18,300
1568	1-352-01	バキュームフィルタPLS80001010	90,000	101,800
1568	1-352-02	バキュームフィルタPLS80001020	100,000	113,100
1569	3-6703-01	トップフィルタユニットJTF-CA022	7,500	7,750
1569	3-6704-02	トップフィルタユニットJTFPES045	7,500	7,750
1569	3-6704-01	トップフィルタユニットJTFPES022	7,500	7,750
1569	3-6706-02	フィルタユニットJTFPVDF045	7,500	7,750
1569	3-6706-01	フィルタユニットJTFPVDF022	7,500	7,750
1570	1-7367-01	フィルターユニット 300-4000	19,600	20,600
1570	1-7367-02	フィルターユニット 300-4050	29,300	30,800
1570	1-7367-03	フィルターユニット 300-4100	38,300	40,300
1571	1-1970-01	吸引式フィルターホルダー 16510	15,500	15,800
1571	1-1970-02	吸引式フィルターホルダー 16511	10,500	10,700
1572	4-2217-01	VF12 ボトルトップフィルターファンネル	32,000	34,600
1572	4-2217-02	VF15 ボトルトップフィルターファンネル	71,000	78,000
1572	4-2217-11	交換用GL45アダプター ファンネル	3,800	4,100
1573	4-2216-01	SF1 ステンレス製フィルターホルダー	48,000	56,700
1573	4-2216-02	SF3 ステンレス製フィルターホルダー	55,000	63,000
1573	4-2216-03	SF5 ステンレス製フィルターホルダー	78,000	88,600
1574	2-8387-11	マニホールド 310-MS	121,000	141,000
1574	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	29,200	31,300
1574	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	48,900	52,400
1574	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	30,200	32,400
1574	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	32,200	34,500
1576	4-379-01	マニホールド Wel-Vac200	80,000	87,100
1576	4-379-11	交換用遠沈管用アダプタ	9,000	10,800
1576	4-379-12	交換用ルアーコネクター	3,000	3,200
1576	4-379-13	交換用ルアーストッパー	3,000	3,200
1576	4-379-14	交換用バキュームマニホールド トレー	2,600	2,800
1576	4-2220-01	181200-00 液体吸引ポンプ	152,000	170,000
1577	3-6479-01	吸引ろ過ポンプLafil400-LF30	101,000	112,000
1577	3-6479-11	吸引ろ過ポンプ LF30	22,000	24,800
1577	3-6479-12	吸引ろ過ポンプ 交換用排気フィルター	2,000	2,100
1577	4-2221-01	WaterVac100-MS ろ過ポンプ	78,000	85,700
1577	4-2222-01	WaterVac100-MB ろ過ポンプ	88,000	96,800
1577	4-2222-11	ファンネル100ml 吸引ろ過ポンプ	23,000	25,000
1577	4-2222-12	ファンネル300ml 吸引ろ過ポンプ	29,000	33,500
1577	4-2222-13	ファンネル500ml 吸引ろ過ポンプ	47,000	53,500
1578	1-1512-01	シリンジフィルタRJF1322NH 百個	7,200	7,400
1578	1-1512-02	シリンジフィルタRJF3222NH 百個	10,800	12,800
1578	1-1512-03	シリンジフィルタRJF1345NH 百個	7,200	8,500
1578	1-1512-04	シリンジフィルタRJF3245NH 百個	10,800	12,800
1578	1-1515-01	シリンジフィルタRJN1322NH 百個	7,200	8,500
1578	1-1515-02	シリンジフィルタRJN3222NH 百個	10,800	12,800
1578	1-1515-03	シリンジフィルタRJN1345NH 百個	7,200	8,500
1578	1-1515-04	シリンジフィルタRJN3245NH 百個	10,800	12,800
1578	1-1517-01	シリンジフィルタRJP1322NH 百個	8,100	9,600
1578	1-1517-02	シリンジフィルタRJP3222NH 百個	11,800	14,000
1578	1-1517-03	シリンジフィルタRJP1345NH 百個	8,000	9,600
1578	1-1517-04	シリンジフィルタRJP3245NH 百個	11,800	14,000
1578	2-5124-04	シリンジフィルタRJP3245SH 百個	23,600	25,000
1578	1-3195-01	フィルタSYTF0101MNXX104百	10,000	10,600
1578	1-3195-02	フィルタSYTF0102MNXX104百	9,900	10,500
1578	1-3195-03	フィルタSYTF0301MNXX104百	10,500	11,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1578	1-3195-04	フィルタSYTF0302MNXX104百	10,500	11,000
1578	1-3195-05	フィルタSYTF0601MNXX104百	11,300	11,700
1578	1-3195-06	フィルタSYTF0602MNXX104百	11,300	11,700
1578	1-3198-01	フィルタSYNNO101MNXX104百	8,700	9,000
1578	1-3198-02	フィルタSYNNO102MNXX104百	8,700	9,000
1578	1-3198-03	フィルタSYNNO301MNXX104百	8,900	9,300
1578	1-3198-04	フィルタSYNNO302MNXX104百	8,900	9,300
1578	1-3198-05	フィルタSYNNO601MNXX104百	10,500	11,200
1578	1-3198-06	フィルタSYNNO602MNXX104百	10,500	11,200
1578	1-3199-01	フィルタSYVF0101MNXX104百	9,900	10,700
1578	1-3199-02	フィルタSYVF0102MNXX104百	9,900	10,400
1578	1-3199-03	フィルタSYVF0301MNXX104百	10,500	11,100
1578	1-3199-04	フィルタSYVF0302MNXX104百	10,500	11,100
1578	1-3199-05	フィルタSYVF0601MNXX104百	11,300	12,200
1578	1-3199-06	フィルタSYVF0602MNXX104百	11,300	12,200
1578	1-3196-01	フィルタSYPLO101MNXX204百	10,100	10,600
1578	1-3196-02	フィルタSYPLO102MNXX204百	10,100	10,600
1578	1-3196-03	フィルタSYPLO301MNXX204百	11,300	11,900
1578	1-3196-04	フィルタSYPLO302MNXX204百	11,300	11,900
1578	1-3208-02	フィルタSYGF0605MNXX104百	10,500	11,000
1580	3-8499-01	インラインフィルター 9059513	6,000	7,800
1580	3-8499-02	インラインフィルター 9059514	6,000	7,500
1580	2-857-01	フィルター004022NLSEPTFE	20,000	21,500
1580	2-857-02	フィルター004045NLSEPTFE	20,000	21,500
1580	2-857-03	フィルター013022NLCUSEPTFE	11,000	11,800
1580	2-857-04	フィルター013045NLCUSEPTFE	11,000	11,800
1580	2-857-05	フィルター025022NLCUSEPTFE	18,000	19,300
1580	2-857-06	フィルター025045NLCUSEPTFE	18,000	19,300
1581	2-5627-01	ミニザルトRC4 17822K 50個	5,400	5,800
1581	2-5628-01	ミニザルトRC15 17761K 50個	7,800	8,600
1581	2-5628-02	ミニザルトRC15 17762K 50個	7,800	8,600
1581	2-5323-01	ミニザルト 17761ACK 50入	11,400	12,400
1581	2-5322-01	ミニザルトS6534-FMOSK50入青	13,000	14,000
1581	2-5322-02	ミニザルトS6555-FMOSK黄50入	13,000	14,000
1581	2-5322-03	ミニザルト 17593K 50入	13,000	14,000
1581	2-5322-04	ミニザルトS7594-FMOSK 50入	13,000	14,000
1582	2-856-01	Sフィルタ033022SOSFCA 百個	15,400	16,500
1582	2-856-02	Sフィルタ033045SOSFCA 百個	15,400	16,500
1582	1-1969-01	ミニザルトSRP 17820K 50個	6,400	7,000
1582	1-1969-02	ミニザルトSRP 17573K 50個	10,000	10,800
1582	1-1969-03	ミニザルトSRP 17574K 50個	10,000	10,800
1582	1-1969-06	ミニザルトSRP 17558K 50個	10,000	10,800
1582	1-1969-07	ミニザルトSRP 17559K 50個	10,000	10,800
1583	3-6582-02	シリンジフィルタPF SF-1345PE百	19,800	21,000
1583	3-6582-04	シリンジフィルタPF SF-2545PE百	22,000	23,000
1583	3-6584-01	シリンジフィルタPF SF-1322PT百	19,800	21,000
1583	3-6584-02	シリンジフィルタPF SF-1345PT百	19,800	21,000
1583	3-6584-03	シリンジフィルタPF SF-2522PT百	22,000	23,000
1583	3-6584-04	シリンジフィルタPF SF-2545PT百	22,000	23,000
1584	1-8459-01	シリンジフィルター E031 100個	29,000	31,100
1584	1-8459-02	シリンジフィルター E131 100個	17,800	19,100
1584	1-8459-03	シリンジフィルター E134 100個	17,800	19,100
1584	1-8459-11	E251SP シリンジフィルター	18,800	20,200
1584	1-8459-06	シリンジフィルター E032 100個	41,400	44,300
1584	1-8459-07	シリンジフィルター E132 100個	24,700	26,500
1584	1-8459-09	シリンジフィルター E252 50個	26,600	28,500
1584	1-8459-10	シリンジフィルター E255 50個	26,600	28,500
1584	4-1301-01	シリンジフィルター2400TC 100個	22,100	23,700
1584	4-1301-02	シリンジフィルター 2402TC100個	22,100	23,700
1584	4-1301-03	シリンジフィルター 4927TC 50個	23,200	24,900
1584	4-1301-04	シリンジフィルター 4914T 50個	23,200	24,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1584	4-1301-05	シリンジフィルタAP-4919TC50個	27,800	29,800
1584	1-2243-01	アクロDシリンジフィルタ4455T 百個	25,800	27,700
1584	1-2243-02	アクロDシリンジフィルタ4457T 百個	25,800	27,700
1584	1-2243-03	アクロディスクシリンジフィルタ4406T	25,800	27,700
1584	1-2243-04	アクロディスクシリンジフィルタ4408T	25,800	27,700
1584	1-8461-01	シリンジフィルター 4483T 100個	26,800	28,700
1584	1-8461-02	シリンジフィルター 4485T 100個	26,800	28,700
1584	1-8461-03	シリンジフィルター 4583T 50個	26,800	28,700
1584	1-8461-04	シリンジフィルター 4585T 50個	26,800	28,700
1585	1-8463-01	シリンジフィルター4602滅菌済 75個	33,300	35,700
1585	1-8463-02	シリンジフィルター4604滅菌済 75個	33,300	35,700
1585	1-8463-03	シリンジフィルター4611滅菌済 50個	19,200	20,600
1585	1-8463-04	シリンジフィルター4612滅菌済 50個	18,200	19,500
1585	1-8463-05	シリンジフィルター4614滅菌済 50個	18,200	19,500
1585	1-8463-06	シリンジフィルター4651滅菌済 50個	19,200	20,600
1585	1-8463-07	シリンジフィルター4652滅菌済 50個	19,200	20,600
1585	1-8463-08	シリンジフィルター4654滅菌済 50個	19,200	20,600
1585	1-8463-10	シリンジフィルター4658滅菌済 50個	31,300	33,500
1585	1-8463-11	シリンジフィルター4525滅菌済 20個	24,800	29,800
1585	3-6736-01	PP製フィルターホルダー FH-PP47	4,600	4,900
1586	3-6205-01	チップフィルタH13680-0040	14,500	16,200
1586	3-6205-02	チップフィルタH13680-0070	14,500	16,200
1587	3-8691-01	プレミアムフィルターユニット C4040	12,500	16,700
1587	3-8691-02	プレミアムフィルターユニット C4070	12,500	17,100
1587	3-8691-03	プレミアムフィルターユニット C4100	12,500	16,650
1587	3-8691-13	PP製遠心チューブ C2601 500個	14,000	18,000
1587	3-8691-12	PP製自立型遠心チューブ C2605	18,500	26,000
1587	3-8691-11	15m、5ml用アダプター C4015	13,000	14,000
1587	3-8691-14	両端ペッスル C4010 50個	6,100	7,400
1588	3-7015-01	卓上ハイスピン遠心機 D3024	179,000	185,000
1588	3-7015-12	遠心機ローター AS12-5V	30,000	31,000
1588	3-7015-13	遠心機ローター AS24-2	30,000	31,000
1588	3-7015-14	遠心機ローター AS36-05	30,000	31,000
1588	3-7015-15	遠心機ローター AS4-PCR8	78,000	80,000
1588	3-7015-16	遠心機アダプター A02P05	10,000	10,300
1589	1-478-32	高速遠心分離機 AS185H	235,000	252,000
1589	1-478-41	アングルローター No. 1	39,000	42,000
1589	1-478-42	アングルローター No. 2	64,000	68,000
1589	1-478-43	アングルローター No. 3	103,000	110,000
1589	1-478-44	アングルローター No. 4	152,000	163,000
1589	1-478-45	アングルローター No. 5	167,000	179,000
1589	1-478-46	アングルローター No. 6	94,000	100,000
1589	1-478-47	アングルローター No. 7	103,000	110,000
1589	1-478-48	アングルローター No. 8	143,000	153,000
1589	1-478-49	アングルローター No. 9	79,000	85,000
1589	1-478-57	マイクロプレート用ローター No. 11	120,000	128,000
1589	2-2039-01	マイクロ冷凍遠心機 MCD-250RD	387,000	451,000
1590	2-5049-01	遠心機(回転固定型)CN-810	57,200	66,500
1590	2-5050-01	遠心機(回転可変型)CN-820	69,300	80,600
1590	2-5051-01	遠心機(スタンダード)CN-1040	97,900	114,000
1590	2-5049-01-22	検査書付 遠心機 CN-810	67,200	76,500
1590	2-5050-01-22	検査書付 遠心機 CN-820	79,300	90,600
1590	2-5051-01-22	検査書付 遠心機 CN-1040	107,900	124,000
1590	2-5052-01	遠心機CN-1050 本体 ローター無	79,200	92,100
1590	2-5052-02	遠心機CN-2060 本体 ローター無	106,700	125,000
1590	2-5052-11	遠心機RA1508ローター15ML×8本	53,900	64,600
1590	2-5052-12	遠心機RA5004ローター50ML×4本	59,400	70,200
1590	2-5052-13	遠心機REA1520 ローター1.5ML	53,900	63,700
1590	2-5052-01-22	検査書付 遠心機 CN-1050	89,200	102,100
1590	2-5052-02-22	検査書付 遠心機 CN-2060	116,700	135,000
1591	3-7018-01	遠心分離機 DM0412S	58,000	60,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1591	3-7018-02	遠心分離機 DM0412	75,000	77,600
1591	3-7018-11	ローター A12-10P	18,000	18,600
1591	3-7018-12	アダプター A10P15	4,000	4,100
1591	3-7018-13	アダプタープラグ A10P15 plug	2,800	2,900
1591	1-3126-11	遠心機用チューブホルダー	800	840
1591	0-1045-01	遠心器 4MT	53,000	58,300
1591	0-9514-01	卓上小型遠心器 MODEL-40	46,000	51,200
1592	2-4169-01	マイクロPCRスピナー MS-PCR	21,800	22,800
1592	2-4169-11	PCRスピナー1.5/2ml用ロータ	3,000	3,100
1592	1-7472-11	マイクロシックス MS-1	21,800	22,800
1592	1-7472-21	マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ	3,000	3,100
1592	3-7014-21	卓上小型遠心機 D1008	22,800	23,600
1592	3-7014-31	ローター A08-2	3,940	4,080
1592	3-7014-32	ローター A04-PCR8	2,710	2,800
1592	3-7014-13	アダプター SA02P2	2,180	2,260
1592	3-7014-14	アダプター SA05P2	2,180	2,260
1592	1-2827-01	ハイスピンミニ遠心機HSC-12000	26,000	27,000
1593	3-6731-01	小型高速遠心機 MF-12000	39,800	41,000
1593	0-8120-01	ミニ遠心機 CM-610T	40,100	48,000
1593	3-6092-01	ミニ遠心機 Cubee-P	30,000	31,500
1593	3-6092-02	Cubee-O ミニ遠心機	30,000	31,500
1593	3-6092-03	Cubee-B ミニ遠心機	30,000	31,500
1594	3-6311-01	遠心機 22999-50	77,000	91,600
1594	3-6311-11	ローター 22999-53	10,700	12,000
1594	3-6311-12	ローター 22999-54	10,700	12,000
1594	3-6311-13	ローター 22999-55	10,700	12,000
1595	1-490-01	卓上遠心分離機AS165W	98,000	105,000
1595	1-490-11	ローター 121522	35,200	38,000
1595	1-7720-01	マイクロ遠心機 MCD-2000	168,000	196,000
1596	2-9631-01	卓上遠心器ESK12500	98,000	99,900
1597	3-7040-01	パーソナル遠心機 D2012 plus	96,000	99,000
1597	3-7040-11	ローター A12-2P 12本入	25,000	26,000
1597	3-7040-12	アダプター A02P2 24個入	5,500	5,700
1597	3-7040-13	アダプター A05P2 24個入	5,500	5,700
1597	4-1846-01	120581 スターラーになる遠心器	136,000	144,100
1598	1-2939-01	ウェルプレート用小型遠心器PL-SPIN	65,000	68,000
1598	2-950-01	プレート遠心機PC-2R	74,000	77,600
1598	3-7035-01	ヘマトクリット遠心分離機 DM1424	200,000	207,000
1598	3-7035-11	ローター AC24P 24本	12,800	13,200
1598	3-7035-12	ローター A24-2P 24本	20,000	20,700
1599	2-5400-11	ミニスラブ電気泳動槽 WSE-1165	78,000	85,800
1599	2-5399-01	ミニスラブ電気泳動槽AE-6530M	48,000	52,800
1599	2-5399-11	ミニスラブ・ゲル作製キットAE-6401	26,000	28,600
1600	3-9985-01	電気泳動装置 QP-1500-01	89,000	99,700
1600	3-6653-01	サブマリン電気泳動装置ASEP-100	39,000	41,000
1601	2-089-01	電気泳動用電源装置Mini300	54,000	57,300
1601	2-089-02	電気泳動用電源装置 Mini-500	69,000	73,300
1601	3-9292-01	電気泳動用電源装置 MP-310	72,000	76,400
1601	3-9292-02	電気泳動用電源装置 MP-320	160,000	170,000
1603	4-1864-01	B1200-5ウェスタンプロットボックス	2,900	4,500
1603	4-1864-02	B1200-7ウェスタンプロットボックス	3,900	5,950
1603	4-1864-03	B1200-13 5個入プロットボックス	5,100	7,800
1603	4-1864-04	B1200-15 5個入プロットボックス	6,500	10,000
1603	4-1864-05	B1200-17 5個入プロットボックス	6,500	10,000
1603	4-1863-01	B1200-7BK プロットボックス	4,200	6,400
1603	4-1863-02	B1200-13BK プロットボックス	5,200	8,000
1603	4-1863-03	B1200-15BK プロットボックス	6,900	10,700
1603	4-1863-04	B1300-8BK プロットボックス	9,500	14,900
1605	3-6091-11	トランスイルミネーター MBE-200A	89,000	94,200
1605	4-809-01	トランスイルミネーター MTI-48	90,000	99,000
1605	2-4771-21	UVランプ 022.9160	117,000	120,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1605	2-4771-32	ビューイングボックス 022. 9060	114,000	118,000
1606	4-2874-01	ASV-S3 可視分光光度計	278,000	298,000
1607	1-2942-01	分光光度計ASUV-3100PC	590,000	630,000
1607	1-2938-01	分光光度計 ASUV-6300PC	880,000	940,000
1610	3-767-01	Photopette 500008-PC	480,000	504,500
1610	3-767-11	Photo500010-6BX-STAN	92,000	97,000
1610	3-767-12	Photo500010-12BXSTAN	150,000	158,000
1610	3-6550-01	マイクロプレートリーダーMPR-A100	430,000	450,000
1610	3-6550-02	MPR-A100T プレートリーダー	580,000	600,000
1610	3-6550-11	プレートリーダーフィルタ340nm	32,000	33,000
1610	3-6550-12	プレートリーダーフィルタ405nm	23,000	24,000
1610	3-6550-13	プレートリーダーフィルタ415nm	23,000	24,000
1610	3-6550-14	プレートリーダーフィルタ450nm	23,000	24,000
1610	3-6550-15	プレートリーダーフィルタ492nm	23,000	24,000
1610	3-6550-16	プレートリーダーフィルタ540nm	23,000	24,000
1610	3-6550-17	プレートリーダーフィルタ570nm	23,000	24,000
1610	3-6550-18	プレートリーダーフィルタ590nm	23,000	24,000
1610	3-6550-19	プレートリーダーフィルタ630nm	23,000	24,000
1610	3-6550-20	プレートリーダーフィルタ650nm	23,000	24,000
1610	3-6550-21	プレートリーダーフィルタ690nm	23,000	24,000
1611	3-9984-01	サーマルサイクラー QP-1000-01	150,000	162,000
1611	3-9984-02	QP-1016-01 サーマルサイクラー	200,000	212,000
1611	4-2885-01	TC1000-G サーマルサイクラー	398,000	412,000
1611	4-2885-11	交換用タッチペン サーマルサイクラー	1,000	1,050
1611	4-2886-01	Portal-C サーマルサイクラー	298,000	320,000
1613	1-2901-09	アズラボ石英セル Q-134	16,100	17,200
1613	1-2901-01	アズラボ 標準石英セルQ-24	9,000	9,600
1613	1-2901-08	アズラボ石英セル Q-124	16,800	18,000
1613	1-2901-02	アズラボ 標準石英セルQ-44	9,000	9,600
1613	1-2902-04	アズラボ石英セル 2面透明Q-104	5,000	5,300
1613	1-2901-05	アズラボ 標準石英セルQ-114	15,500	16,600
1613	1-2901-03	アズラボ 標準石英セルQ-204	12,000	12,800
1613	1-2901-04	アズラボ 標準石英セルQ-214	17,000	18,200
1613	1-2901-06	アズラボ 標準石英セルQ-244	14,000	15,000
1613	1-2901-07	アズラボ 標準石英セルQ-264	14,000	15,000
1613	1-2902-01	アズラボ石英セル 2面透明Q-101	11,000	11,800
1613	1-2902-02	アズラボ石英セル 2面透明Q-102	11,000	11,800
1613	1-2902-10	アズラボ石英セル Q-310	12,800	13,700
1613	1-2902-03	アズラボ石英セル 2面透明Q-103	10,000	10,700
1613	1-2902-04	アズラボ石英セル 2面透明Q-104	5,000	5,300
1613	1-2902-05	アズラボ石英セル 2面透明Q-105	12,500	13,400
1613	1-2902-06	アズラボ石英セル 2面透明Q-106	14,000	15,000
1613	1-2902-07	アズラボ石英セル 2面透明Q-107	16,500	17,700
1613	1-2902-08	アズラボ石英セル 2面透明Q-108	15,500	16,600
1613	1-2902-09	アズラボ石英セル 2面透明Q-109	32,000	34,300
1613	1-2871-01	アズラボ ガラスセルG-101	2,600	2,800
1613	1-2871-02	アズラボ ガラスセルG-102	2,300	2,500
1613	1-2871-03	アズラボ ガラスセルG-103	1,500	1,600
1613	1-2871-04	アズラボ ガラスセルG-104	1,150	1,200
1613	1-2871-05	アズラボ ガラスセルG-105	1,800	1,900
1613	1-2871-06	アズラボ ガラスセルG-106	2,200	2,300
1613	1-2871-07	アズラボ ガラスセルG-107	2,300	2,500
1613	1-2871-08	アズラボ ガラスセルG-108	2,800	3,000
1613	1-2871-09	アズラボ ガラスセルG-109	5,600	6,000
1614	3-7575-01	ヘルマ石英セル 9144201	21,900	23,100
1614	3-7575-02	ヘルマ石英セル 9144202	21,900	23,100
1614	3-7575-03	ヘルマ石英セル 9144205	21,500	23,900
1614	3-7575-04	ヘルマ石英セル 9144210	17,200	18,100
1614	3-7575-06	ヘルマ石英セル 9144240	29,000	30,500
1614	3-9542-01	石英セル110-QS 9144601	35,000	38,700
1614	3-9542-02	石英セル110-QS 9144602	29,000	32,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1614	3-9542-03	石英セル110-QS 9144605	26,000	28,800
1614	2-475-30	ヘルマ石英セル 110-10-40	32,500	35,500
1614	3-9542-04	石英セル110-QS 9144620	33,000	36,600
1614	3-9542-05	石英セル110-QS 9144640	46,000	46,400
1614	3-9542-06	石英セル110-QS 9144650	46,000	49,200
1614	3-9536-03	ヘルマヘルマ石英セルQX 6800243	69,000	72,400
1614	3-9536-01	ヘルマヘルマ石英セルQX 6086375	23,000	25,900
1614	3-9536-02	ヘルマヘルマ石英セルQX 6052763	29,000	33,800
1614	3-9535-01	ヘルマ石英セルUV 9144301	13,000	13,700
1614	3-9535-02	ヘルマ石英セルUV 9144361	18,000	18,900
1614	3-9534-01	ガラスセル100-OS 9144101	12,000	12,100
1614	3-9534-02	ガラスセル100-OS 9144102	13,000	15,400
1614	3-9534-04	ガラスセル100-OS 9144110	9,000	10,200
1614	3-9534-05	ガラスセル100-OS 9144120	13,000	14,000
1614	3-9534-06	ガラスセル100-OS 9144140	16,000	16,800
1614	3-9534-07	ガラスセル100-OS 9144150	20,000	21,700
1614	3-9532-01	ヘルマガラスセルOG 9144300	6,000	7,200
1614	3-9532-02	ヘルマガラスセルOG 9144302	9,800	11,400
1614	3-9532-03	ヘルマガラスセルOG 9144340	13,000	14,500
1614	3-9532-04	ヘルマガラスセルOG 9144350	14,000	16,600
1615	3-9540-04	ヘルマセミマイクロセル 6250017	27,000	32,700
1615	2-475-23	ヘルマ石英セル 104-10-40	26,500	29,600
1615	3-9540-05	ヘルマセミマイクロセル 9144730	31,000	35,900
1615	3-9540-03	ヘルマセミマイクロセル 9144465	47,000	50,900
1615	3-9541-01	セミマイクロブラックセル 6800224	44,000	48,600
1615	2-475-24	ヘルマ石英セル 104-B-10-40	43,000	48,200
1615	3-9541-02	セミマイクロブラックセル 9144372	51,000	58,200
1615	3-9539-03	ヘルママイクロセル 9144758	33,000	36,600
1615	3-9539-02	ヘルママイクロセル 6084722	28,000	33,500
1615	2-475-29	ヘルマ石英セル104-002-10-40	28,500	33,400
1615	3-9531-02	マイクロブラックセル 6076641	52,000	63,900
1615	3-9531-01	マイクロブラックセル 9144756	40,000	48,500
1615	3-9538-05	ウルトラマイクロセル 9190964	60,880	65,900
1615	2-475-31	ヘルマ石英セル105-201-15-40	64,000	69,300
1615	3-9538-03	ウルトラマイクロセル 9190965	54,000	58,500
1615	3-9538-01	ウルトラマイクロセル 9190969	54,000	58,500
1615	3-9538-02	ウルトラマイクロセル 9190966	54,000	58,500
1615	2-475-26	ヘルマ石英セル 101-10-40	34,000	35,500
1615	3-9537-02	蛍光用スタンダードセル 7638526	51,000	53,500
1615	3-9530-02	蛍光用セミマイクロセル 6093874	61,000	69,000
1615	3-9529-02	ヘルマ蛍光用マイクロセル 6081483	62,000	65,100
1615	3-9529-01	ヘルマ蛍光用マイクロセル 9144801	52,000	61,100
1615	3-9528-05	蛍光ウルトラマイクロセル 6250225	85,000	89,100
1615	3-9528-06	蛍光ウルトラマイクロセル 7606579	85,000	89,100
1615	3-9528-03	蛍光ウルトラマイクロセル 9144391	79,000	84,000
1615	3-9528-04	蛍光ウルトラマイクロセル 9144390	79,000	84,000
1615	3-9528-01	蛍光ウルトラマイクロセル 6051579	77,000	81,900
1615	3-9528-02	蛍光ウルトラマイクロセル 6510380	77,000	81,900
1615	2-5307-01	キャップ付セル S15-UV-10	26,800	30,000
1615	2-5307-02	キャップ付セル S15-G-10	15,100	16,700
1615	2-5307-03	キャップ付セル F15-UV-10	31,500	35,000
1615	2-5307-04	キャップ付セル F15-G-10	16,600	18,300
1615	2-5307-05	キャップ付セル M25-UV-2	40,900	45,000
1615	2-5307-06	キャップ付セル M25-UV-4	39,400	44,000
1615	2-5307-11	交換部品 テフロンシリコンセブタム10入	2,900	3,200
1615	2-5307-12	交換部品 クローズドトップキャップ10入	3,200	3,600
1615	2-5307-13	交換部品 オープントップキャップ 10入	2,400	2,700
1617	3-573-01	アズラボ石英マッピングセル QMC4	24,000	25,700
1617	4-527-01	スクリュウキャップ付セル SC10102	21,000	22,500
1617	4-527-02	スクリュウキャップ付セル SC10104	24,000	25,700
1618	3-574-01	アズラボガラスマッピングセル GMC4	9,000	9,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1619	1-2855-01	ディスポセル(可視光用)ST-PS 百本	1,050	1,100
1619	1-2855-02	ディスポセル(可視光用)SM-PS 百本	1,050	1,100
1619	1-2848-01	ディスポセル近紫外可視光用ST-MA百本	1,500	1,580
1619	1-2848-02	ディスポセル近紫外可視光用SM-MA百本	1,500	1,580
1620	2-478-11	ディスポセル 角型ふた1962 100個	600	700
1620	2-5718-01	ディスポセル BRA759007 百個	2,200	2,400
1620	2-5718-02	ディスポセル BRA759017 百個	2,300	2,500
1621	2-6821-01	エレクトロポレーションキュベット5510	21,900	22,900
1621	2-6821-02	エレクトロポレーションキュベット5520	21,900	22,900
1621	2-6821-03	エレクトロポレーションキュベット5540	21,900	22,900
1621	2-4755-01	キュベットラック 18520-0000	3,450	3,800
1622	4-2845-01	ARE-V1200 エバポレーター	158,000	163,000
1622	4-2845-02	ARE-V1200C エバポレーター	128,000	132,000
1622	4-2845-11	A18900476 冷却器	60,000	62,000
1622	4-2845-12	ARE-V1200-H オイルバス	48,000	49,700
1622	4-2845-13	A18300107 受けフラスコ	6,000	6,200
1622	4-2845-14	A18300108 受けフラスコ	7,000	7,200
1622	4-2845-15	A18300109 受けフラスコ	8,000	8,300
1622	4-2845-16	A18300110 受けフラスコ	9,000	9,300
1622	4-2845-17	A18300111 受けフラスコ	18,000	18,600
1622	4-2845-18	A18300206 ロータージョイント	15,000	15,500
1622	4-2845-19	A18900177 アダプター(5本足)	20,000	20,700
1622	4-2845-20	A18202027 交換用真空シール	9,000	9,300
1622	4-2845-21	A18900188 交換用クリップ	980	1,000
1622	4-2845-22	A18999999 結露対策カバー	8,000	8,300
1624	2-8100-31	ロータリーエバポレーター NA-2SA	157,000	175,200
1624	2-8100-32	ロータリーエバポレーター NA-2VA	182,000	188,200
1626	2-975-12	外付電磁弁ユニット接続ケーブル	7,000	7,500
1627	1-1848-01	ガス乾燥ジャー 09-204	20,500	21,600
1627	1-1848-02	ガス精製ジャー 09-206	38,000	40,000
1629	3-6956-01	アクリルカラム No. 1	43,000	51,600
1629	3-6956-02	アクリルカラム No. 2	56,000	67,200
1629	3-6956-03	アクリルカラム No. 3	60,000	72,000
1629	3-6956-04	アクリルカラム No. 4	66,000	79,200
1629	3-6956-05	アクリルカラム No. 5	82,000	98,400
1629	3-6956-06	アクリルカラム No. 6	87,000	104,400
1629	3-6956-07	アクリルカラム No. 7	104,000	124,800
1629	3-6956-08	アクリルカラム No. 8	108,000	129,600
1629	1-2725-01	スマートカット022. 4300	145,000	149,300
1629	1-2725-11	交換用カッター刃 115. 4305	19,000	20,000
1630	4-2676-01	DT-2-1010 TLC展開槽	29,000	31,000
1630	4-2676-02	DT-2-2010 TLC展開槽	35,000	37,500
1630	4-2676-03	DT-2-2020 TLC展開槽	40,000	42,900
1630	2-4595-01	二槽式展開槽 022. 5155	33,000	35,000
1630	2-4595-02	二槽式展開槽 022. 5253	47,000	49,000
1630	2-4595-03	二槽式展開槽 022. 5254	53,000	56,000
1630	2-4595-04	二槽式展開槽 022. 5255	67,000	70,000
1630	2-4595-05	二槽式展開槽 022. 5256	73,000	77,000
1631	4-2547-01	G2020 シリカゲルTLCプレート	9,400	10,000
1631	4-2547-02	G1020 シリカゲルTLCプレート	12,000	12,800
1631	4-2547-03	G0520 シリカゲルTLCプレート	12,800	13,700
1631	4-2547-04	G0510 シリカゲルTLCプレート	14,400	15,000
1631	4-2547-05	A1020 シリカゲルTLCプレート	7,000	7,500
1631	4-2547-06	A0510 シリカゲルTLCプレート	8,800	9,400
1631	4-2547-07	A0575 シリカゲルTLCプレート	7,600	8,100
1632	63-5395-32	O22. 6010 デリバタイザー	1,180,000	1,215,000
1632	63-5395-33	O22. 6020 デリバタイザー	1,180,000	1,215,000
1632	4-2947-01	SP43HF 卓上型NMR装置	12,000,000	12,290,000
1632	4-2947-11	SPRMK2NMRリアクションモニター	1,900,000	1,858,000
1634	3-9357-01	X線解析キャピラリ4007801 25本	12,300	13,500
1634	3-9357-02	X線解析キャピラリ4007802 25本	10,200	11,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1634	3-9357-03	X線解析キャピラリ4007803 25本	8,900	9,700
1634	3-9357-04	X線解析キャピラリ4007804 25本	10,700	11,700
1634	3-9357-05	X線解析キャピラリ4007805 25本	8,900	9,700
1634	3-9357-06	X線解析キャピラリ4007806 25本	10,700	11,700
1634	3-9357-07	X線解析キャピラリ4007807 25本	8,900	9,700
1634	3-9357-08	X線解析キャピラリ4007808 25本	11,200	12,300
1634	3-9357-09	X線解析キャピラリ4007809 25本	11,200	12,300
1634	3-9357-10	X線解析キャピラリ4007810 25本	10,000	10,900
1634	3-9357-11	X線解析キャピラリ4007815 25本	11,600	12,700
1634	3-9357-12	X線解析キャピラリ4007820 25本	17,100	18,800
1634	3-9358-01	X線解析キャピラリ4007401 25本	16,500	18,100
1634	3-9358-02	X線解析キャピラリ4007402 25本	14,300	15,700
1634	3-9358-03	X線解析キャピラリ4007403 25本	12,900	14,100
1634	3-9358-04	X線解析キャピラリ4007404 25本	14,700	16,100
1634	3-9358-05	X線解析キャピラリ4007405 25本	12,900	14,100
1634	3-9358-06	X線解析キャピラリ4007406 25本	14,700	16,100
1634	3-9358-07	X線解析キャピラリ4007407 25本	12,900	14,100
1634	3-9358-08	X線解析キャピラリ4007408 25本	15,400	16,900
1634	3-9358-09	X線解析キャピラリ4007409 25本	15,400	16,900
1634	3-9358-10	X線解析キャピラリ4007410 25本	14,000	15,300
1634	3-9358-11	X線解析キャピラリ4007415 25本	15,700	17,200
1634	3-9358-12	X線解析キャピラリ4007420 25本	21,600	23,700
1634	3-9359-01	X線解析キャピラリ4007601 25本	17,000	18,700
1634	3-9359-02	X線解析キャピラリ4007602 25本	14,000	15,400
1634	3-9359-03	X線解析キャピラリ4007603 25本	12,000	13,200
1634	3-9359-04	X線解析キャピラリ4007604 25本	14,200	15,600
1634	3-9359-05	X線解析キャピラリ4007605 25本	12,000	13,100
1634	3-9359-06	X線解析キャピラリ4007606 25本	14,200	15,600
1634	3-9359-07	X線解析キャピラリ4007607 25本	12,000	13,100
1634	3-9359-08	X線解析キャピラリ4007608 25本	14,600	16,000
1634	3-9359-09	X線解析キャピラリ4007609 25本	14,600	16,000
1634	3-9359-10	X線解析キャピラリ4007610 25本	14,000	15,300
1634	3-9359-11	X線解析キャピラリ4007615 25本	16,300	17,900
1634	3-9359-12	X線解析キャピラリ4007620 25本	23,500	25,800
1634	3-9359-13	X線解析キャピラリ4007625 15本	28,400	31,200
1634	3-9359-14	X線解析キャピラリ4007630 15本	42,200	46,400
1634	3-9359-15	X線解析キャピラリ4007690 10本	38,000	41,700
1634	3-9359-16	X線解析用キャピラリ 4007691	39,500	43,400
1634	3-9360-01	X線解析キャピラリ4017501 25本	24,100	26,500
1634	3-9360-02	X線解析キャピラリ4017502 25本	21,100	23,200
1634	3-9360-03	X線解析キャピラリ4017503 25本	20,600	22,600
1634	3-9360-04	X線解析キャピラリ4017504 25本	24,200	26,600
1634	3-9360-05	X線解析キャピラリ4017505 25本	26,500	29,100
1634	3-9360-06	X線解析キャピラリ4017506 25本	24,200	26,600
1634	3-9360-07	X線解析キャピラリ4017507 25本	20,600	22,600
1634	3-9360-08	X線解析キャピラリ4017508 25本	25,200	27,700
1634	3-9360-09	X線解析キャピラリ4017509 25本	25,200	27,700
1634	3-9360-10	X線解析キャピラリ4017510 25本	23,200	25,500
1634	3-9360-11	X線解析キャピラリ4017515 25本	22,600	24,800
1634	3-9360-12	X線解析キャピラリ4017520 25本	26,300	28,900
1634	3-9360-13	X線解析キャピラリ4017525 15本	35,900	39,400
1634	3-9360-14	X線解析キャピラリ4017530 15本	68,500	75,300
1634	3-9360-15	X線解析キャピラリ4017535 10本	54,300	59,700
1634	3-9360-16	X線解析用キャピラリ 4017540	53,500	58,800
1634	3-9342-01	ガラスニードル ニードル 4018103	3,500	3,800
1634	3-9342-02	ガラスニードル ニードル 4018104	3,600	3,900
1634	3-9342-03	ガラスニードル ニードル 4018105	3,500	3,800
1634	3-9342-04	ガラスニードル ニードル 4018106	3,600	3,900
1634	3-9342-05	ガラスニードル ニードル 4018107	5,300	5,800
1634	3-9342-06	ガラスニードル ニードル 4018108	8,100	8,800
1634	3-9341-01	Gファイバー・ロッド7347700 百本	29,700	32,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1634	3-9341-02	Gファイバー・ロッド7347701 百本	17,600	19,300
1634	3-9341-03	Gファイバー・ロッド7347705 百本	12,000	13,200
1634	3-9341-04	Gファイバー・ロッド7347710 百本	10,600	11,600
1634	3-9341-05	Gファイバー・ロッド7347715 百本	9,500	10,400
1634	3-9341-06	Gファイバー・ロッド7347720 百本	10,200	11,200
1634	3-9341-07	Gファイバー・ロッド7347725 百本	7,700	8,400
1634	3-9341-08	Gファイバー・ロッド7347730 百本	8,400	9,300
1634	3-9341-09	Gファイバー・ロッド7347735 百本	9,500	10,400
1634	3-9341-10	Gファイバー・ロッド7347740 百本	10,600	11,600
1639	4-2854-01	SVM12 SPEバキュームマニホールド	98,000	105,000
1640	2-5737-01	ビバフロ-50 VF05P1	21,000	22,000
1640	2-5737-02	ビバフロ-50 VF05P0	21,000	22,000
1640	2-5737-03	ビバフロ-50 VF05P2	21,000	22,000
1640	2-5737-04	ビバフロ-50 VF05P3	21,000	22,000
1640	2-5737-05	ビバフロ-50 VF05P4	21,000	22,000
1640	2-5737-06	ビバフロ-50 VF05P7 2個	21,000	22,000
1640	2-5738-01	ビバフロ-200 VF20P1	56,600	59,000
1640	2-5738-02	ビバフロ-200 VF20P0	56,600	59,000
1640	2-5738-03	ビバフロ-200 VF20P2	56,600	59,000
1640	2-5738-04	ビバフロ-200 VF20P3	56,600	59,000
1640	2-5738-05	ビバフロ-200 VF20P4	56,600	59,000
1640	2-5738-06	ビバフロ-200 VF20P7	56,600	59,000
1640	2-5738-17	ビバフロ-200 VF20H4	56,600	59,000
1640	1-5288-01	ナノセップ OD003C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-02	ナノセップ OD010C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-03	ナノセップ OD030C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-04	ナノセップ OD100C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-05	ナノセップ OD300C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-06	ナノセップ ODM02C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-07	ナノセップ ODM45C33 24個	12,800	13,800
1640	1-5288-29	ODPTFE02C34 遠心ろ過デバイス	33,300	36,000
1640	1-5288-28	ナノセップ ODPTFE04C34 百個	33,300	36,000
1642	4-2669-01	CFU5K 限外ろ過フィルターユニット	28,000	29,000
1642	4-2669-02	CFU10K 限外ろ過フィルターユニット	28,000	29,000
1642	4-2669-03	CFU30K 限外ろ過フィルターユニット	28,000	29,000
1642	4-2669-04	CFU50K 限外ろ過フィルターユニット	28,000	29,000
1642	4-2669-05	CFU100K限外ろ過フィルターユニット	28,000	29,000
1642	2-9837-11	遠心濃縮器VS15T92	56,800	60,000
1642	2-9837-12	遠心濃縮器VS15T12	56,800	60,000
1642	2-9837-13	遠心濃縮器VS15T02	56,800	60,000
1642	2-9837-14	遠心濃縮器VS15T22	56,800	60,000
1642	2-9837-15	遠心濃縮器VS15T32	56,800	60,000
1642	2-9837-16	遠心濃縮器VS15T42	56,800	60,000
1643	2-5732-01	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2091	19,200	19,800
1643	2-5732-02	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2092	57,600	62,000
1643	2-5732-03	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2011	19,200	19,800
1643	2-5732-04	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2012	57,600	62,000
1643	2-5732-05	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2001	19,200	19,800
1643	2-5732-06	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2002	57,600	62,000
1643	2-5732-07	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2021	19,200	19,800
1643	2-5732-08	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2022	57,600	62,000
1643	2-5732-09	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2031	19,200	19,800
1643	2-5732-10	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2032	57,600	62,000
1643	2-5732-11	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2041	19,200	19,800
1643	2-5732-12	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2042	57,600	62,000
1643	2-5732-13	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2051	19,200	19,800
1643	2-5732-14	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2052	57,600	62,000
1643	2-5732-15	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2061	19,200	19,800
1643	2-5732-16	遠心濃縮器(ビバスピ20)VS2062	57,600	62,000
1643	2-5732-17	ビバスピ20 VS2071 12本	19,200	19,800
1643	2-5732-18	ビバスピ20 VS2072 48本	57,600	62,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1643	2-6046-01	微量透析キット40071	6,500	6,700
1643	2-6046-02	微量透析キット40072 12本	72,000	73,200
1643	2-6047-01	微量透析キット40786	7,100	7,300
1643	2-6047-02	微量透析キット40787 12本	80,000	81,400
1643	2-6048-01	微量透析キット40075	6,500	6,700
1643	2-6048-02	微量透析キット40076 12本	72,000	73,200
1643	2-6049-01	微量透析キット40788	7,100	7,300
1643	2-6049-02	微量透析キット40789 12本	80,000	81,400
1643	2-6050-01	微量透析キット40077	6,500	6,700
1643	2-6050-02	微量透析キット40078 12本	72,000	73,200
1643	2-6051-01	微量透析キット40790	7,100	7,300
1643	2-6051-02	微量透析キット40791 12本	80,000	81,400
1643	2-316-02	ヴィスキングチューブ 15.9mm	7,260	7,910
1643	2-316-03	ヴィスキングチューブ 19.1mm	7,260	7,910
1643	2-316-04	ヴィスキングチューブ 21.4mm	7,260	7,910
1643	2-316-05	ヴィスキングチューブ 23.8mm	8,250	8,900
1643	2-316-06	ヴィスキングチューブ 28.6mm	9,240	10,000
1643	2-316-07	ヴィスキングチューブ φ15.9×15M	11,200	12,000
1643	2-316-08	ヴィスキングチューブ φ28.6×15M	14,700	15,600
1644	3-9215-01	試料前処理システム N9300802	604,000	624,000
1644	3-9215-03	試料前処理システム N9300805	604,000	624,000
1644	3-9215-11	分解容器 N9308037 750本	47,000	49,000
1644	3-9215-12	分解容器 N9308066 300本	23,000	24,000
1646	4-1855-01	XRFマイラー 2.5 CH100	26,000	27,600
1646	4-1854-01	XRFサンプルカップ CH1530	25,000	26,600
1646	4-1853-01	CH325 多孔性フィルム CH325	19,000	20,200
1646	4-1852-01	PROLENE CH416	82,000	87,200
1646	4-1851-01	プロレンフィルム CH426	45,000	47,800
1647	3-8945-01	pH試験紙(ロール) 9129800	1,400	1,500
1647	3-8945-02	pH試験紙(ロール) 9129802	1,400	1,500
1647	3-8945-11	pH試験紙(ロール)9129801 3巻	2,800	3,000
1647	3-8945-12	pH試験紙(ロール) 9129803	2,800	3,000
1649	1-1254-01	pH試験紙 ロールタイプpH0-14	980	1,050
1649	1-1254-02	pH試験紙 ロールタイプpH1-14	980	1,050
1649	1-1254-03	pH試験紙ロールタイプpH0.5-5.0	980	1,050
1649	1-1254-05	pH試験紙ロールタイプpH5.5-9.0	980	1,050
1649	1-1267-01	pH試験紙スティック0-14 100枚	1,100	1,200
1649	1-1267-02	pH試験紙スティック1-14 100枚	1,100	1,200
1649	1-1267-03	pH試験紙スティック0.5-5.0 百枚	500	530
1649	1-1267-04	pH試験紙スティック3.8-5.4 百枚	500	530
1649	1-1267-05	pH試験紙スティック5.5-9.0 百枚	500	530
1651	4-1647-01	5202 100枚入過酸化水素試験紙	8,000	8,500
1651	4-1649-01	5188 100枚入残留グルコース試験紙	3,000	3,200
1653	7-643-01	ナフロンバブラー 160×90×15t	115,000	121,000
1653	7-643-02	ナフロンバブラー 180×90×15t	129,000	135,000
1653	7-643-03	ナフロンバブラー 180×180×15t	194,000	204,000
1653	3-9549-01	散気管 NB-150-20μm-φ4	5,500	6,100
1653	3-9549-02	散気管 NB-150-150μm-φ4	5,500	6,100
1653	3-9549-03	散気管 NB-300-20μm-φ10	6,500	7,200
1653	3-9549-04	散気管 NB-300-150μm-φ10	6,500	7,200
1653	3-9549-05	散気管 NB-500-20μm-φ10	10,000	10,900
1653	3-9549-06	散気管 NB-500-150μm-φ10	10,000	10,900
1653	3-9549-07	散気管 NBW-300-20μm-φ10	14,000	14,600
1653	3-9549-08	散気管NBW-300-150μm-φ10	14,000	14,600
1653	3-9549-09	散気管 NBW-500-20μm-φ10	16,000	17,000
1653	3-9549-10	散気管NBW-500-150μm-φ10	16,000	17,000
1653	3-9550-01	散気管 S-250	6,000	6,600
1653	3-9550-02	散気管 S-500	8,500	9,350
1653	3-9550-03	散気管 W-250	9,000	9,800
1653	3-9550-04	散気管 W-500	13,000	14,200
1658	89-7384-42	試薬 D3396-01	16,300	18,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1658	89-7384-43	試薬 D3396-02	50,500	56,000
1658	89-7384-60	試薬 D3392-01	17,400	19,000
1658	89-7384-61	試薬 D3392-02	56,000	62,000
1658	89-7384-32	試薬 D2492-03	90,000	99,000
1658	89-7384-51	試薬 D4035-01	39,400	43,000
1658	89-7384-34	試薬 D3091-01	131,500	140,000
1658	89-7384-45	試薬 D3485-01	19,600	22,000
1658	89-7384-46	試薬 D3485-02	76,300	84,000
1658	89-7384-30	試薬 D2411-01	27,700	31,000
1658	89-7385-33	試薬 AC-1370-00	41,900	45,000
1658	89-7385-37	試薬 DNACOL-02	23,900	26,000
1658	89-7385-34	試薬 DNACOL2-01	9,500	11,000
1658	89-7385-36	試薬 DNAMidi-03	21,600	23,000
1658	89-7385-35	試薬 DNAMAXI-03	29,500	32,000
1659	89-7385-09	試薬 M6399-00	46,100	49,000
1659	89-7385-10	試薬 M6399-01	150,800	160,000
1659	89-7385-11	試薬 M3292-00	110,700	118,000
1659	89-7385-12	試薬 M3292-01	372,300	395,000
1659	89-7384-96	試薬 M3298-00	14,900	16,000
1659	89-7384-97	試薬 M3298-01	107,600	115,000
1659	89-7384-94	試薬 M2350-00	80,100	85,000
1659	89-7384-95	試薬 M2350-01	182,500	194,000
1659	89-7385-06	試薬 M6246-01	48,500	52,000
1659	89-7385-07	試薬 M6246-02	159,200	169,000
1659	89-7385-02	試薬 M4029-00	60,800	65,000
1659	89-7385-03	試薬 M4029-01	202,500	215,000
1659	89-7385-04	試薬 M5645-00	78,000	83,000
1659	89-7385-05	試薬 M5645-01	259,700	276,000
1659	89-7384-80	試薬 M6955-00	116,900	124,000
1659	89-7384-81	試薬 M6955-01	444,000	471,000
1660	89-6868-22	試薬 NB-900-001-01	105,300	90,000
1660	89-6868-23	試薬 NB-900-801-01	105,300	90,000
1660	89-6868-25	試薬 NB-900-701-01	118,400	100,000
1660	89-7385-32	試薬 R6830-02	39,000	42,000
1661	89-7384-11	試薬 R6812-01	36,400	40,000
1661	89-7384-12	試薬 R6812-02	120,400	132,000
1661	89-7384-18	試薬 R6834-01	28,500	32,000
1661	89-7384-19	試薬 R6834-02	92,300	101,000
1661	89-7384-23	試薬 R6934-01	33,300	37,000
1661	89-7384-24	試薬 R6934-02	106,600	117,000
1661	89-7384-21	試薬 R6874-01	26,300	29,000
1661	89-7384-22	試薬 R6874-02	94,900	104,000
1661	89-7384-25	試薬 R6950-01	33,300	37,000
1661	89-7384-13	試薬 R6814-01	42,600	47,000
1661	89-7384-59	試薬 R6731-01	65,000	71,000
1661	89-7385-40	試薬 RNACOL-01	16,900	18,000
1661	89-7385-41	試薬 RHCR001	11,800	13,000
1661	89-7385-39	試薬 RNAMidi-03	34,200	37,000
1661	89-7384-84	試薬 M6731-00	61,200	65,000
1661	89-7384-85	試薬 M6731-01	209,800	223,000
1661	89-7384-82	試薬 M2839-00	57,200	61,000
1661	89-7384-86	試薬 M7763-00	132,000	140,000
1661	89-7384-87	試薬 M7763-01	446,400	474,000
1662	89-7384-68	試薬 D6492-01	8,900	10,000
1662	89-7384-69	試薬 D6492-02	27,300	30,000
1662	89-7384-64	試薬 D6293-01	14,100	16,000
1662	89-7384-65	試薬 D6293-02	47,300	52,000
1662	89-7384-62	試薬 D2500-01	11,300	13,000
1662	89-7384-63	試薬 D2500-02	34,000	38,000
1662	89-7384-66	試薬 D6294-01	15,900	18,000
1662	89-7384-67	試薬 D6294-02	55,100	61,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1663	89-7391-86	試薬 K1301-4	134,800	156,000
1663	89-7391-82	試薬 K1300-10	82,300	95,000
1663	89-7391-91	試薬 K1310-4	142,000	164,000
1663	89-7391-87	試薬 K1309-10	103,200	119,000
1663	89-7391-96	試薬 K1306-4	134,800	156,000
1663	89-7391-92	試薬 K1305-10	82,300	95,000
1663	89-0081-01	試薬 K904-50	57,400	91,000
1663	89-7392-02	試薬 K1308-4	134,800	156,000
1663	89-7391-97	試薬 K1307-10	82,300	95,000
1663	89-7392-07	試薬 K1303-4	142,000	164,000
1663	89-7392-12	試薬 K1311-4	139,300	161,000
1663	89-7392-03	試薬 K1302-10	103,200	119,000
1663	89-7392-08	試薬 K1304-10	107,700	124,000
1664	89-7384-74	試薬 M1378-01	115,400	123,000
1664	89-7384-71	試薬 M1300-08	260,600	277,000
1664	89-7384-77	試薬 M6423-01	59,000	63,000
1664	89-7384-79	試薬 M6445-01	59,000	63,000
1666	89-0115-42	試薬 M1105-500	65,200	70,000
1666	89-0115-43	試薬 M1106-500	65,200	70,000
1666	89-0115-44	試薬 M1107-500	65,200	70,000
1666	89-0115-45	試薬 M1108-500	65,200	70,000
1666	89-0115-58	試薬 M1121-500	65,200	75,000
1666	89-0115-59	試薬 M1122-500	65,200	75,000
1666	89-0115-60	試薬 M1123-500	65,200	70,000
1666	89-0115-61	試薬 M1124-500	65,200	75,000
1666	89-0116-36	試薬 M1175-100	55,000	59,000
1666	89-0116-37	試薬 M1176-100	55,000	59,000
1666	89-0116-38	試薬 M1177-100	55,000	59,000
1666	89-0116-39	試薬 M1178-100	55,000	59,000
1666	89-0116-44	試薬 M1183-100	53,400	57,000
1666	89-0116-45	試薬 M1184-100	53,400	62,000
1666	89-0116-46	試薬 M1185-100	53,400	62,000
1666	89-0116-47	試薬 M1186-100	53,400	62,000
1666	89-0116-40	試薬 M1179-100	65,200	70,000
1666	89-0116-41	試薬 M1180-100	65,200	70,000
1666	89-0116-42	試薬 M1181-100	65,200	70,000
1666	89-0116-43	試薬 M1182-100	65,200	70,000
1666	89-0116-48	試薬 M1187-100	65,200	70,000
1666	89-0116-49	試薬 M1188-100	65,200	70,000
1666	89-0116-50	試薬 M1189-100	65,200	70,000
1666	89-0116-51	試薬 M1190-100	65,200	70,000
1668	89-0116-32	試薬 M1173-25	38,000	41,000
1668	89-0116-33	試薬 M1173-100	45,300	49,000
1668	89-0116-27	試薬 M1170-25	36,200	42,000
1668	89-0116-28	試薬 M1170-100	52,000	59,000
1668	89-0116-29	試薬 M1170-200	65,200	75,000
1668	89-0116-30	試薬 M1171-100	65,200	75,000
1668	89-0116-31	試薬 M1172-100	74,200	86,000
1668	4-2511-01	PCR試薬 MB208-0100	7,000	7,900
1669	3-5216-01	DNA電気泳動マーカDM001-R500	4,000	4,600
1669	3-5216-02	DNA電気泳動マーカDM003-R500	4,000	4,600
1669	3-5216-05	DNA電気泳動マーカDM012-R500	7,500	8,400
1669	3-5216-07	DNA電気泳動マーカDM101-0100	4,000	4,600
1670	89-7392-13	試薬 M1155-500	45,400	47,000
1670	89-7392-14	試薬 M1156-500	45,400	47,000
1670	89-0116-52	試薬 M1193-1000	30,000	36,000
1670	89-0116-53	試薬 M1194-1000	30,000	36,000
1670	89-0116-54	試薬 M1195-1000	30,000	36,000
1670	89-0116-55	試薬 M1196-1000	30,000	36,000
1670	89-7392-15	試薬 M1197-1000	34,300	36,000
1670	89-0116-56	試薬 M1198-1000	30,000	36,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1671	61-9703-40	LD001-1000 DNA染色試薬	4,500	5,100
1671	61-9703-41	LD003-0500 DNA染色試薬	26,000	30,100
1671	63-1272-70	AGT0020500アガロースタブレット	7,500	8,700
1672	3-9356-01	スマートバッファー09-2051-100	5,600	6,200
1672	3-9356-02	スマートバッファー 09-9400-10	7,300	10,100
1672	3-9356-03	スマートバッファー09-8912-100	20,100	22,200
1672	3-9356-04	スマートバッファー09-9400-100	36,000	39,600
1672	3-9356-05	スマートバッファー09-9499-100	36,000	39,600
1672	3-9356-06	スマートバッファー 12-9423-5	9,500	10,500
1672	3-9356-07	スマートバッファー09-9420-100	36,000	39,600
1672	3-9356-08	スマートバッファー09-8902-100	25,900	28,500
1672	3-9356-09	スマートバッファー09-9410-100	39,800	43,800
1672	3-9356-10	スマートバッファー 12-9198	3,900	6,200
1672	3-9356-11	スマートバッファー 09-7500-10	4,900	8,700
1672	3-9356-12	スマートバッファー 09-7510-10	6,500	12,600
1672	3-9356-13	スマートバッファー09-7510-100	29,500	56,000
1672	3-9356-15	スマートバッファー 12-9110-10	7,200	25,700
1674	2-4303-91	ハイフィデリティー制限酵素 R3021S	137,000	146,000
1674	2-4303-03	ハイフィデリティー制限酵素R3552S	11,400	11,800
1674	2-4303-04	ハイフィデリティー制限酵素R3552L	45,700	48,000
1674	2-4303-05	ハイフィデリティー制限酵素R3136S	6,400	6,800
1674	2-4303-06	ハイフィデリティー制限酵素R3136L	26,000	27,800
1674	2-4303-07	ハイフィデリティー制限酵素R3136T	6,400	6,800
1674	2-4303-08	ハイフィデリティー制限酵素R3136M	26,000	27,800
1674	2-4303-09	ハイフィデリティー制限酵素R3658S	10,900	11,200
1674	2-4303-10	ハイフィデリティー制限酵素R3658L	43,600	45,800
1674	2-4303-13	ハイフィデリティー制限酵素R3162S	9,900	10,400
1674	2-4303-14	ハイフィデリティー制限酵素R3162L	39,600	41,600
1674	2-4303-15	ハイフィデリティー制限酵素R3162M	39,600	41,600
1674	2-4303-16	ハイフィデリティー制限酵素R3510S	11,400	11,600
1674	2-4303-17	ハイフィデリティー制限酵素R3510L	45,600	47,600
1674	2-4303-18	ハイフィデリティー制限酵素R3505S	10,400	10,800
1674	2-4303-19	ハイフィデリティー制限酵素R3505L	41,600	44,000
1674	2-4303-20	ハイフィデリティー制限酵素R3505M	41,600	44,000
1674	2-4303-21	ハイフィデリティー制限酵素R3101S	6,400	6,800
1674	2-4303-22	ハイフィデリティー制限酵素R3101T	6,400	6,800
1674	2-4303-23	ハイフィデリティー制限酵素R3101L	26,000	27,800
1674	2-4303-24	ハイフィデリティー制限酵素R3101M	26,000	27,800
1674	2-4303-25	ハイフィデリティー制限酵素R3195S	8,700	9,400
1674	2-4303-26	ハイフィデリティー制限酵素R3195T	8,700	9,400
1674	2-4303-27	ハイフィデリティー制限酵素R3195L	35,400	38,400
1674	2-4303-28	ハイフィデリティー制限酵素R3195M	35,400	38,400
1674	2-4303-29	ハイフィデリティー制限酵素R3104S	6,400	6,800
1674	2-4303-30	ハイフィデリティー制限酵素R3104T	6,400	6,800
1674	2-4303-31	ハイフィデリティー制限酵素R3104L	26,000	27,800
1674	2-4303-32	ハイフィデリティー制限酵素R3104M	26,000	27,800
1674	2-4303-33	ハイフィデリティー制限酵素R3142S	6,400	7,000
1674	2-4303-34	ハイフィデリティー制限酵素R3142L	26,000	28,600
1674	2-4303-35	ハイフィデリティー制限酵素R3142M	26,000	28,600
1674	2-4303-36	ハイフィデリティー制限酵素R3589S	12,400	12,800
1674	2-4303-37	ハイフィデリティー制限酵素R3589L	49,800	52,600
1674	2-4303-38	ハイフィデリティー制限酵素R3193S	9,200	9,800
1674	2-4303-39	ハイフィデリティー制限酵素R3193L	37,400	40,400
1674	2-4303-40	ハイフィデリティー制限酵素R3193M	37,400	40,400
1674	2-4303-41	ハイフィデリティー制限酵素R3131S	10,200	10,600
1674	2-4303-42	ハイフィデリティー制限酵素R3131L	41,400	43,200
1674	2-4303-43	ハイフィデリティー制限酵素R3131M	41,400	43,200
1674	2-4303-44	ハイフィデリティー制限酵素R3189S	9,500	9,800
1674	2-4303-45	ハイフィデリティー制限酵素R3189L	38,800	40,400
1674	2-4303-46	ハイフィデリティー制限酵素R3189M	38,800	40,400
1674	2-4303-47	ハイフィデリティー制限酵素R3140S	6,900	7,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1674	2-4303-48	ハイフィデリティー制限酵素R3140T	7,200	7,400
1674	2-4303-49	ハイフィデリティー制限酵素R3140L	27,400	28,000
1674	2-4303-50	ハイフィデリティー制限酵素R3140M	29,000	29,600
1674	2-4303-51	ハイフィデリティー制限酵素R3150S	8,000	8,800
1674	2-4303-52	ハイフィデリティー制限酵素R3150L	32,600	36,400
1674	2-4303-53	ハイフィデリティー制限酵素R3151S	8,700	9,200
1674	2-4303-54	ハイフィデリティー制限酵素R3151L	35,400	37,600
1674	2-4303-55	ハイフィデリティー制限酵素R3151M	35,400	37,600
1674	2-4303-56	ハイフィデリティー制限酵素R3156S	7,500	8,000
1674	2-4303-57	ハイフィデリティー制限酵素R3156L	30,600	32,000
1674	2-4303-58	ハイフィデリティー制限酵素R3156M	30,600	32,000
1674	2-4303-59	ハイフィデリティー制限酵素R3138S	6,500	6,800
1674	2-4303-60	ハイフィデリティー制限酵素R3138T	6,500	6,800
1674	2-4303-61	ハイフィデリティー制限酵素R3138L	26,600	27,800
1674	2-4303-62	ハイフィデリティー制限酵素R3138M	26,600	27,800
1674	2-4303-63	ハイフィデリティー制限酵素R3642S	8,900	9,600
1674	2-4303-64	ハイフィデリティー制限酵素R3642L	36,200	39,400
1674	2-4303-65	ハイフィデリティー制限酵素R3122S	6,700	7,000
1674	2-4303-66	ハイフィデリティー制限酵素R3122L	26,800	27,600
1674	2-4303-67	ハイフィデリティー制限酵素R3122M	29,000	30,000
1674	2-4303-68	ハイフィデリティー制限酵素R3133S	8,900	9,200
1674	2-4303-69	ハイフィデリティー制限酵素R3133L	36,200	37,600
1674	2-4303-70	ハイフィデリティー制限酵素R3133M	36,200	37,600
1674	2-4303-71	ハイフィデリティー制限酵素R3182S	7,400	8,200
1674	2-4303-72	ハイフィデリティー制限酵素R3182L	30,500	33,600
1674	2-4303-73	ハイフィデリティー制限酵素R3182M	30,500	33,600
1674	2-4303-74	ハイフィデリティー制限酵素R3132S	8,900	9,400
1674	2-4303-75	ハイフィデリティー制限酵素R3132L	36,200	38,600
1674	2-4303-76	ハイフィデリティー制限酵素R3132M	36,200	38,600
1674	2-4303-77	ハイフィデリティー制限酵素R3500S	9,200	9,800
1674	2-4303-78	ハイフィデリティー制限酵素R3500L	37,400	40,400
1674	89-0112-42	試薬 9996-20	143,800	166,000
1674	89-0112-43	試薬 9997-20	143,800	166,000
1674	89-0112-44	試薬 9998-20	143,800	166,000
1674	89-0112-45	試薬 9999-20	143,800	166,000
1675	89-0115-05	試薬 M1080-300	36,500	43,000
1675	89-0115-06	試薬 M1080-500	51,800	60,000
1675	89-0115-07	試薬 M1080-1000	80,000	93,000
1675	89-0115-08	試薬 M1081-300	35,900	42,000
1675	89-0115-09	試薬 M1081-500	42,400	49,000
1675	89-0115-10	試薬 M1081-1000	65,900	76,000
1675	89-0115-11	試薬 M1082-10	31,200	36,000
1675	89-0115-12	試薬 M1082-50	74,200	86,000
1675	89-0115-13	試薬 M1082-100	130,700	151,000
1676	89-0110-94	試薬 6501-5	49,300	84,000
1676	89-0110-93	試薬 6501-25	148,500	170,000
1676	89-0110-98	試薬 6508-1	30,100	35,000
1676	89-0110-99	試薬 6508-5	86,600	99,000
1676	89-0111-02	試薬 6511-5	79,300	152,000
1676	89-7402-13	試薬 6511-25	180,000	212,000
1676	89-0111-07	試薬 6518-1	39,200	45,000
1676	89-0111-08	試薬 6518-5	112,000	129,000
1676	89-0111-26	試薬 6531-5	130,400	149,000
1676	89-7402-15	試薬 6531-25	451,300	524,000
1676	89-0111-28	試薬 6538-1	44,800	52,000
1676	89-0111-29	試薬 6538-5	124,800	143,000
1676	89-0111-09	試薬 6520-1	22,800	27,000
1676	89-0111-11	試薬 6520-5	74,100	86,000
1676	89-0111-10	試薬 6520-25	253,300	292,000
1676	89-0111-03	試薬 6513-1	34,700	40,000
1676	89-0111-04	試薬 6513-5	90,200	176,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1676	89-0111-05	試薬 6513-25	284,900	333,000
1676	89-0110-97	試薬 6507-1	39,200	103,000
1676	89-0111-06	試薬 6517-1	39,200	45,000
1676	89-0111-27	試薬 6537-1	44,800	52,000
1679	89-7392-22	試薬 K271-500	30,000	62,000
1679	89-7392-23	試薬 K272-1	11,800	14,000
1679	89-7392-26	試薬 K277-set	29,000	41,000
1679	89-7392-27	試薬 K278-set	35,300	37,000
1679	89-7392-28	試薬 K279-1	10,900	13,000
1679	89-7392-30	試薬 K290-1	10,000	12,000
1679	89-7392-32	試薬 K291-1	11,000	12,000
1679	89-7392-34	試薬 K292-1	14,200	15,000
1679	89-7392-36	試薬 K293-1	14,200	15,000
1679	89-7392-38	試薬 K294-1	14,200	15,000
1679	89-7392-49	試薬 K283-1	28,000	35,000
1679	89-7392-51	試薬 K284-1	28,000	34,000
1679	89-7392-53	試薬 K273-1	15,400	18,000
1679	89-7392-55	試薬 K275-1	11,800	14,000
1679	89-7392-57	試薬 K276-1	14,000	18,000
1679	89-7392-59	試薬 K282-1	20,000	25,000
1681	61-9703-37	PM001-0500 ラダーマーカー	18,000	20,800
1681	61-9703-39	PM007-0500 ラダーマーカー	18,000	20,700
1681	89-7417-62	abx299710 マーカー	67,500	72,000
1681	89-7417-63	abx098877 マーカー	39,900	43,000
1681	89-7417-64	abx299709 マーカー	64,400	69,000
1681	89-7417-65	abx098116 マーカー	33,800	36,000
1681	89-7417-66	abx098117 マーカー	33,800	36,000
1681	89-7417-67	abx299707 5本入マーカー	156,500	167,000
1681	89-7417-60	abx098119 マーカー	39,900	43,000
1681	89-7417-61	abx098121 マーカー	46,000	49,000
1682	89-0110-82	試薬 2128-200	14,000	17,000
1682	89-0110-75	試薬 2117-200	16,400	19,000
1682	89-0110-86	試薬 2143-200	15,500	18,000
1682	89-0110-84	試薬 2140-200	15,500	18,000
1682	89-7403-71	試薬 M4104-100	17,100	20,000
1682	89-7403-72	試薬 M4104-500	51,500	60,000
1682	89-0080-65	試薬 K820-50	17,000	38,000
1682	89-0080-66	試薬 K820-500	47,000	95,000
1682	89-0080-69	試薬 K824-50	23,500	28,000
1683	89-7405-66	試薬 E4701-100	93,800	108,000
1683	89-0082-77	試薬 K4411-100	130,400	149,000
1683	89-0081-74	試薬 K4160-100	123,000	142,000
1683	89-0083-76	試薬 K7413-100	111,200	128,000
1683	89-0083-82	試薬 K7421-100	156,500	181,000
1683	89-0083-74	試薬 K7411-100	111,200	128,000
1683	89-0082-56	試薬 K4242-100	106,700	122,000
1683	89-7410-54	試薬 E4563-100	104,000	111,000
1683	89-0083-88	試薬 K7427-100	130,400	149,000
1683	89-0083-66	試薬 K4803-100	140,300	150,000
1683	89-0083-92	試薬 K7432-100	129,400	148,000
1683	89-0082-76	試薬 K4410-100	107,500	108,000
1683	89-0083-91	試薬 K7431-100	129,400	148,000
1683	89-7417-48	abx054250 ELISAキット	79,800	85,000
1683	89-7417-49	abx054994 ELISAキット	121,300	129,000
1683	89-7417-50	abx055461 ELISAキット	121,300	129,000
1683	89-7417-51	abx053898 ELISAキット	121,300	129,000
1683	89-7417-52	abx055290 ELISAキット	121,300	129,000
1683	89-7417-53	abx055289 ELISAキット	121,300	129,000
1684	89-0121-38	試薬 75-164	69,400	77,000
1684	89-0120-56	試薬 75-146	81,500	90,000
1684	89-0122-64	試薬 75-287	84,600	93,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1684	89-0120-60	試薬 75-000	69,400	77,000
1684	89-0117-41	試薬 75-001	81,500	90,000
1684	89-0118-27	試薬 75-257	81,500	90,000
1684	89-7417-45	75-444 一次抗体	69,400	72,000
1684	89-0120-64	試薬 75-094	69,400	77,000
1684	89-0120-09	試薬 75-002	81,500	90,000
1684	89-0120-19	試薬 75-272	81,500	90,000
1684	89-7417-46	75-411 一次抗体	69,400	72,000
1684	89-0120-46	試薬 75-362	69,400	77,000
1684	89-0119-43	試薬 75-026	81,500	90,000
1684	89-0117-60	試薬 75-160	81,500	90,000
1684	89-0122-09	試薬 75-180	69,400	77,000
1684	89-0117-78	試薬 75-027	81,500	90,000
1684	89-0122-23	試薬 75-195	69,400	77,000
1684	89-0120-70	試薬 75-028	81,500	90,000
1684	89-0122-33	試薬 75-170	81,500	90,000
1684	89-0120-78	試薬 75-058	81,500	90,000
1684	89-0120-96	試薬 75-344	81,500	90,000
1684	89-7417-47	75-485 一次抗体	69,400	72,000
1684	89-7420-08	abx102724 一次抗体	61,400	66,000
1684	89-7420-09	abx019054 一次抗体	70,700	76,000
1684	89-7420-10	abx101995 一次抗体	82,900	89,000
1684	89-7420-11	abx102219 一次抗体	64,400	69,000
1684	89-7420-12	abx019247 一次抗体	125,800	134,000
1684	89-7420-13	abx019248 一次抗体	125,800	134,000
1684	89-7420-14	abx132015 一次抗体	89,000	95,000
1684	89-7420-15	abx132178 一次抗体	67,500	72,000
1685	89-7416-81	Q2AB1-5ml 抗マウス二次抗体	17,200	16,000
1685	89-7416-82	Q2AB1-10ml 抗マウス二次抗体	25,900	24,000
1685	89-7416-83	Q2AB1-50ml 抗マウス二次抗体	86,700	79,000
1685	89-7416-84	Q2AB1-100ml 二次抗体	143,200	130,000
1685	89-7416-85	Q2AB1-100 μ g 二次抗体	15,000	14,000
1685	89-7416-86	Q2AB1-500 μ g 二次抗体	25,900	24,000
1685	89-7416-87	Q2AB1-1mg 抗マウス二次抗体	71,500	65,000
1685	89-7416-88	Q2AB1-5mg 抗マウス二次抗体	143,200	130,000
1685	89-7416-89	Q2AB2-5ml 抗ウサギ二次抗体	17,200	16,000
1685	89-7416-90	Q2AB2-10ml 抗ウサギ二次抗体	25,900	24,000
1685	89-7416-91	Q2AB2-50ml 抗ウサギ二次抗体	86,700	79,000
1685	89-7416-92	Q2AB2-100ml 二次抗体	143,200	130,000
1685	89-7416-93	Q2AB2-100 μ g 二次抗体	15,000	14,000
1685	89-7416-94	Q2AB2-500 μ g 二次抗体	25,900	24,000
1685	89-7416-95	Q2AB2-1mg 抗ウサギ二次抗体	47,600	43,000
1685	89-7416-96	Q2AB2-5mg 抗ウサギ二次抗体	143,200	130,000
1685	89-7392-89	試薬 6402-05	40,800	47,000
1685	89-0089-40	試薬 6917-100	33,300	35,000
1685	89-0089-41	試薬 6918-100	35,300	41,000
1685	89-0089-42	試薬 6919-100	35,300	41,000
1685	89-0089-24	試薬 6900-250	40,800	47,000
1685	89-0089-25	試薬 6901-250	40,800	47,000
1685	89-0089-26	試薬 6902-250	40,800	47,000
1685	89-0089-43	試薬 6920-100	26,300	31,000
1685	89-0089-44	試薬 6921-100	33,500	39,000
1685	89-0089-45	試薬 6922-100	26,300	31,000
1685	89-7392-90	試薬 6401-05	43,400	47,000
1685	89-0089-46	試薬 6923-100	33,300	35,000
1685	89-0089-47	試薬 6924-100	37,200	43,000
1685	89-0089-48	試薬 6925-100	35,300	41,000
1685	89-0089-27	試薬 6903-250	40,800	47,000
1685	89-0089-28	試薬 6905-250	40,800	47,000
1685	89-0089-49	試薬 6926-100	35,300	41,000
1685	89-0089-50	試薬 6927-100	26,300	31,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1685	89-7392-91	試薬 6403-05	40,800	47,000
1685	89-0089-51	試薬 6928-100	46,200	54,000
1685	89-0089-52	試薬 6929-100	46,200	54,000
1685	89-0089-34	試薬 6911-250	40,800	47,000
1685	89-0089-53	試薬 6930-100	46,200	54,000
1685	89-0089-31	試薬 6908-250	40,800	47,000
1685	89-0089-33	試薬 6910-250	40,800	47,000
1685	89-0089-30	試薬 6907-250	40,800	47,000
1685	89-0089-29	試薬 6906-250	40,800	47,000
1685	89-0089-32	試薬 6909-250	40,800	47,000
1685	89-0089-35	試薬 6912-100	35,300	41,000
1685	89-0089-36	試薬 6913-100	46,200	54,000
1685	89-0089-37	試薬 6914-100	46,200	54,000
1685	89-0089-39	試薬 6916-100	49,800	58,000
1685	89-0089-38	試薬 6915-100	49,800	58,000
1686	89-7392-63	試薬 3646-100	53,400	62,000
1686	89-7392-65	試薬 3998-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-64	試薬 3998-100	50,700	59,000
1686	89-0087-74	試薬 6714-100	62,400	72,000
1686	89-0090-64	試薬 A1032-100	53,400	62,000
1686	89-0091-83	試薬 A1138-50	53,400	62,000
1686	89-7392-66	試薬 3996-200	61,100	70,000
1686	89-7392-67	試薬 A1281-50	55,000	61,000
1686	89-7392-68	試薬 A1282-50	52,500	61,000
1686	89-7392-69	試薬 A1283-50	52,500	61,000
1686	89-7408-79	試薬 3022-100	44,400	48,000
1686	89-7392-74	試薬 3997-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-73	試薬 3997-100	44,400	52,000
1686	89-0090-53	試薬 A1021-100	53,400	62,000
1686	89-7392-76	試薬 3985-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-75	試薬 3985-100	47,900	56,000
1686	89-0091-48	試薬 A1103-200	121,300	140,000
1686	89-7392-78	試薬 3960-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-77	試薬 3960-100	53,400	62,000
1686	89-7392-80	試薬 3986-30T	19,400	20,000
1686	89-7392-79	試薬 3986-100	55,600	64,000
1686	89-7392-82	試薬 3987-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-81	試薬 3987-100	47,900	56,000
1686	89-7392-84	試薬 3988-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-83	試薬 3988-100	53,400	59,000
1686	89-7392-86	試薬 3989-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-85	試薬 3989-100	47,900	56,000
1686	89-7392-88	試薬 3990-30T	18,000	19,000
1686	89-7392-87	試薬 3990-100	44,400	52,000
1686	89-0087-75	試薬 6715-100	58,800	65,000
1686	89-0090-62	試薬 A1030-100	53,400	62,000
1687	89-0110-51	試薬 1213-20	22,400	23,000
1687	89-0110-53	試薬 1217-20	21,000	24,000
1687	89-0110-52	試薬 1214-20	21,000	24,000
1687	89-0110-54	試薬 1218-20	21,000	24,000
1690	89-7416-32	1020947 解析スクリーニングキット	65,000	70,000
1690	89-4932-89	試薬 1008647	65,000	70,000
1690	89-4932-90	試薬 1008648	65,000	70,000
1690	89-6494-14	試薬 1008657	200,000	213,000
1690	89-4932-96	試薬 1009530	77,000	82,000
1690	89-4932-97	試薬 1009531	77,000	82,000
1690	89-4932-98	試薬 1009532	141,000	150,000
1690	89-4932-99	試薬 1009533	77,000	82,000
1690	89-4933-01	試薬 1009534	77,000	82,000
1690	89-4933-02	試薬 1009535	141,000	150,000
1690	89-4933-07	試薬 1009540	410,000	436,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1690	89-4933-08	試薬 1009541	22,000	24,000
1690	89-4933-09	試薬 1009542	85,000	91,000
1690	89-4933-10	試薬 1009543	22,000	24,000
1690	89-4933-11	試薬 1009544	85,000	91,000
1690	89-4933-12	試薬 1009545	22,000	24,000
1690	89-4933-13	試薬 1009546	85,000	91,000
1690	89-4933-14	試薬 1009547	22,000	24,000
1690	89-4933-15	試薬 1009548	85,000	91,000
1693	89-7392-92	試薬 1557-1G	17,000	20,000
1693	89-7392-94	試薬 1557-5G	52,900	61,000
1693	89-7392-96	試薬 2864-20	23,200	24,000
1693	89-7392-95	試薬 2864-100	79,700	83,000
1693	89-7392-98	試薬 1860-25	12,700	15,000
1693	89-7392-97	試薬 1860-100	37,200	43,000
1693	89-7392-99	試薬 1860-250	67,900	79,000
1693	89-7393-01	試薬 1861-100	42,500	49,000
1693	89-7415-53	2589-500 抗生物質	24,400	29,000
1693	89-7415-54	2589-1000 抗生物質	35,300	41,000
1693	89-7408-64	試薬 2590-20	39,300	45,000
1693	89-7415-56	B1270-1G 抗生物質	17,200	18,000
1693	89-7415-57	B1270-5G 抗生物質	53,400	56,000
1695	89-0108-11	試薬 K423-3	82,300	95,000
1695	89-0108-12	試薬 K424-3	82,300	95,000
1695	89-7393-03	試薬 K425-3	91,800	95,000
1695	89-7393-04	試薬 K426-5	133,900	155,000
1695	89-7393-05	試薬 K869-1ML	35,300	41,000
1695	89-7393-06	試薬 K869-5ML	125,800	145,000
1695	89-7393-07	試薬 K869-set	133,000	154,000
1695	89-7393-08	試薬 K870-1ML	35,300	41,000
1695	89-7393-09	試薬 K870-5ML	125,800	145,000
1695	89-7393-10	試薬 K870-set	131,200	151,000
1695	89-7393-11	試薬 S232-1	37,300	39,000
1695	89-7393-12	試薬 S232-5	138,200	143,000
1695	89-7393-13	試薬 S232-set	144,200	149,000
1696	89-0078-49	試薬 K517-100	100,900	113,000
1696	89-0078-50	試薬 K518-100	105,900	108,000
1696	89-0078-51	試薬 K519-100	109,700	121,000
1696	89-0081-55	試薬 K990-100	112,900	109,000
1697	89-0081-48	試薬 K982-100	37,200	43,000
1697	89-0081-22	試薬 K948-100	54,400	57,000
1700	89-0078-34	試薬 K501-100	68,000	79,000
1700	89-0078-35	試薬 K502-100	68,000	76,000
1700	89-7393-22	試薬 K102-100	75,200	86,000
1700	89-0075-11	試薬 K103-100	76,000	89,000
1700	89-0075-14	試薬 K104-100	75,200	130,000
1700	89-0075-07	試薬 K101-100	76,000	130,000
1700	89-0075-92	試薬 K128-100	75,200	132,000
1700	89-0075-95	試薬 K129-100	73,300	85,000
1700	89-0075-25	試薬 K109-100	69,700	81,000
1700	89-0110-26	試薬 1002-200	62,900	72,000
1700	89-0110-29	試薬 1013-200	62,900	72,000
1700	89-7393-17	試薬 1004-200	62,900	72,000
1700	89-0110-24	試薬 1001-200	65,200	75,000
1700	89-7393-19	試薬 1014-200	62,900	72,000
1700	89-7393-21	試薬 1015-200	62,900	72,000
1700	89-7393-15	試薬 1003-100	57,400	66,000
1700	89-0110-27	試薬 1006-100	24,400	49,000
1700	89-7414-21	1056-1 アポトーシス検出試薬キット	16,000	31,000
1701	89-7414-10	abx090607アポトーシス検出キット	138,200	147,000
1701	89-7414-11	abx090605アポトーシス検出キット	132,000	141,000
1701	89-7414-12	abx290008アポトーシス検出キット	89,000	95,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1701	89-7414-13	abx290009アポトーシス検出キット	98,200	105,000
1701	89-7414-14	abx098247アポトーシス検出キット	73,700	79,000
1701	89-7414-15	abx290007アポトーシス検出キット	89,000	95,000
1701	89-7414-08	B1098-5 DAPI 5mg	17,200	21,000
1701	89-7414-09	B1098-25 DAPI 25mg	67,500	70,000
1702	89-5781-34	試薬 SL-0001-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-36	試薬 SL-0002-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-38	試薬 SL-0003-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-40	試薬 SL-0004-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-42	試薬 SL-0005-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-44	試薬 SL-0006-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-46	試薬 SL-0007-FP	847,000	978,000
1702	89-5781-48	試薬 SL-0008-FP	847,400	978,000
1702	89-5781-50	試薬 SL-0009-FP	847,400	978,000
1702	89-5781-53	試薬 SL-0011-FP	847,400	978,000
1702	89-5781-55	試薬 SL-0012-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-57	試薬 SL-0013-FP	847,400	978,000
1702	89-5781-59	試薬 SL-0014-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-61	試薬 SL-0015 FP	847,400	978,000
1702	89-5781-63	試薬 SL-0016-FP	847,400	978,000
1702	89-5781-65	試薬 SL-0017-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-67	試薬 SL-0018-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-69	試薬 SL-0019-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-71	試薬 SL-0020-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-73	試薬 SL-0021-FP	847,400	978,000
1702	89-5781-75	試薬 SL-0022-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-77	試薬 SL-0023-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-79	試薬 SL-0024-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-81	試薬 SL-0025-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-83	試薬 SL-0026-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-85	試薬 SL-0027-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-87	試薬 SL-0028-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-89	試薬 SL-0029-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-91	試薬 SL-0030-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-93	試薬 SL-0031-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-95	試薬 SL-0032-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-97	試薬 SL-0033-FP	557,200	735,000
1702	89-5781-99	試薬 SL-0034-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-02	試薬 SL-0035-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-04	試薬 SL-0036-FP	373,000	397,000
1702	89-5782-06	試薬 SL-0040-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-08	試薬 SL-0041-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-10	試薬 SL-0042-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-12	試薬 SL-0043-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-14	試薬 SL-0045-FP	373,000	397,000
1702	89-5782-16	試薬 SL-0046-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-18	試薬 SL-0047-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-20	試薬 SL-0048-FP	847,400	978,000
1702	89-5782-22	試薬 SL-0049-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-24	試薬 SL-0050-FP	847,400	978,000
1702	89-5782-26	試薬 SL-0051-FP	847,400	978,000
1702	89-5782-28	試薬 SL-0052-FP	557,200	735,000
1702	89-5782-30	試薬 SL-0053-FP	557,200	735,000
1702	89-7414-07	LS-001 ルシフェラーゼアッセイ試薬	17,000	20,000
1702	89-5781-32	試薬 LUC015	37,000	43,000
1702	89-5781-33	試薬 LUC100	123,700	143,000
1702	89-7392-70	試薬 2536-500	33,500	39,000
1702	89-7392-72	試薬 2742-100	22,700	27,000
1702	89-7392-71	試薬 2742-1000	135,700	157,000
1702	89-7393-34	試薬 7902-1G	52,900	70,000
1702	89-7393-31	試薬 2779-250	20,800	24,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1702	89-7393-40	試薬 7903-1G	52,900	70,000
1702	89-7409-64	試薬 B3001-set	59,500	62,000
1703	89-7416-42	33001-02 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-43	33002-02 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-44	36049-20 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-45	36081-13 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-46	36056-01 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-47	36077-03 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-48	36054-01 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-49	36036-08 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-50	36065-01 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-51	36043-15 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-52	36057-01 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-53	36058-01 ヒト初代細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-33	36110-37 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-34	36102-29 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-35	36112-39 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-36	36126-53 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-37	36117-44 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-38	36111-38 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-39	36118-45 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-40	36113-40 がん幹細胞	128,000	150,000
1703	89-7416-41	36127-54 がん幹細胞	128,000	150,000
1704	89-7173-05	試薬 1001-20	117,500	134,000
1704	89-7173-06	試薬 1001-60	225,200	254,000
1704	89-7173-04	試薬 1001-10	312,500	352,000
1704	89-6570-62	試薬 1001-50	464,500	524,000
1704	89-7173-08	試薬 1002-20	117,500	134,000
1704	89-7173-09	試薬 1002-60	225,200	254,000
1704	89-7173-07	試薬 1002-10	312,500	352,000
1704	89-6570-64	試薬 1002-50	464,500	524,000
1704	89-7173-10	試薬 1010-1.5	405,500	449,000
1704	89-6570-57	試薬 1010-7.5	556,700	617,000
1704	89-6570-66	試薬 2003-1	36,500	42,000
1704	89-7173-11	試薬 2010-10	60,100	71,000
1704	89-7173-12	試薬 2010-20	112,600	128,000
1705	2-3647-01	試薬 500ml酢酸 010-00125	950	1,000
1705	2-3647-02	試薬500mlアセトン010-00265	940	1,000
1705	2-3647-05	試薬 酢酸アンモニウム010-01935	1,450	1,700
1705	2-3647-13	試薬 酢酸ブチル 020-02395	950	1,250
1705	2-3647-14	試薬 n-ブタノール 020-02485	1,100	1,200
1705	2-3647-18	試薬 500gシヨ糖 190-00035	1,300	1,400
1705	2-3647-23	試薬リン酸水素二Na無水19003145	1,800	2,000
1705	2-3647-28	試薬 n-ヘキササン 080-00335	990	1,050
1705	2-3647-31	試薬 塩化Mg・6水和130-00185	1,200	1,500
1705	2-3647-42	試薬 石油エーテル 160-01005	1,070	1,180
1705	2-3647-45	試薬リン酸二水素カリウム16004035	1,750	1,850
1705	2-3647-49	試薬 リン酸水素二K 160-04175	1,700	2,000
1705	2-3647-52	試薬 2-プロパノール160-04905	990	1,050
1705	2-3647-55	試薬 酢酸Na 無水 190-01335	1,550	1,650
1705	2-3647-56	試薬 酢酸Na・3水和190-01305	1,200	1,300
1705	2-3647-61	リン酸二水素Na・2水和19003095	1,650	1,750
1705	2-3647-65	試薬硫酸ナトリウム無水190-03675	1,350	1,400
1705	2-3647-73	試薬 500g粉末亜鉛260-00085	1,500	2,300
1705	2-3127-33	アンモニア水(28%)010-01895	2,100	2,150
1705	2-3127-37	塩酸 500ML 080-00805	2,000	2,100
1705	2-3127-40	硝酸(1.38)特級 140-01155	2,050	2,400
1705	2-3127-43	500ML 硫酸 190-05085	2,050	2,150
1705	2-3127-44	500ML トルエン 200-01605	2,140	2,200
1705	2-3127-45	キシレン500ml 240-00045	2,350	2,400
1705	2-3127-18	ジメチルスルホキシド 040-01585	1,400	1,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1705	2-3127-19	1,4-ジオキサン 040-01785	1,350	1,500
1705	2-3127-22	石油ベンジン特級 160-00955	970	1,000
1705	2-3127-23	りん酸特級160-01695	1,600	1,800
1705	2-3127-24	プロピレングリコール 160-05015	1,400	1,500
1705	2-3127-26	りん酸三Na12水和 190-03185	1,600	1,700
1705	2-3127-28	テトラヒドロフラン 200-00445	1,450	1,550
1708	2-3128-19	43002315 フタル酸塩pH4. 01	1,200	1,400
1708	2-3128-20	43002325 中性りん酸pH6. 86	1,200	1,400
1708	2-3128-21	43002335 ホウ酸塩pH9. 18	1,200	1,400
1716	89-6893-20	試薬 A161222	16,400	18,000
1716	89-7007-32	試薬 A170000	36,600	39,000
1716	89-6952-56	試薬 A178245	24,000	26,000
1716	89-7050-42	試薬 A187225	41,600	45,000
1716	89-6897-65	試薬 A192402	41,600	45,000
1716	89-6868-46	試薬 A611700	13,900	15,000
1716	89-6979-15	試薬 A629140	12,600	14,000
1716	89-6909-73	試薬 A629375	29,000	31,000
1716	89-6963-59	試薬 A633497	41,600	45,000
1716	89-6952-16	試薬 A726700	13,900	15,000
1716	89-6929-02	試薬 A791825	59,200	63,000
1716	89-6952-72	試薬 A797300	21,500	23,000
1716	89-6902-76	試薬 A927002	32,800	35,000
1716	89-7079-16	試薬 B206965	40,300	43,000
1716	89-6874-60	試薬 B288600	30,300	33,000
1716	89-7068-98	試薬 B416410	17,700	19,000
1716	89-6907-67	試薬 B515200	29,000	31,000
1716	89-6907-68	試薬 B515202	29,000	31,000
1716	89-6883-83	試薬 B592500	11,300	13,000
1716	89-6953-79	試薬 B676850	29,000	31,000
1716	89-6886-21	試薬 B689540	17,700	19,000
1716	89-6938-41	試薬 C155360	15,200	17,000
1716	89-6884-92	試薬 C175575	11,400	13,000
1716	89-6903-48	試薬 C426501	14,500	16,000
1716	89-6878-38	試薬 C482500	21,500	23,000
1716	89-6985-62	試薬 C573260	41,600	45,000
1716	89-6918-58	試薬 C696302	63,000	67,000
1716	89-6868-84	試薬 C725000	13,900	15,000
1716	89-6902-94	試薬 C781502	13,900	15,000
1716	89-6960-57	試薬 C987580	13,900	15,000
1716	89-6878-08	試薬 C988900	12,600	14,000
1716	89-6935-41	試薬 D100090	13,900	15,000
1716	89-6903-54	試薬 D193350	12,600	14,000
1716	89-6956-75	試薬 D229305	25,200	27,000
1716	89-6868-94	試薬 D239150	11,300	13,000
1716	89-6959-81	試薬 D249930	18,900	21,000
1716	89-6946-83	試薬 D288970	24,000	26,000
1716	89-6906-09	試薬 D289980	22,700	25,000
1716	89-6913-46	試薬 D298802	63,000	67,000
1716	89-7069-03	試薬 D414900	40,300	43,000
1716	89-7009-91	試薬 D459950	41,600	45,000
1716	89-7034-85	試薬 D471285	21,500	23,000
1716	89-6974-56	試薬 D486840	39,100	42,000
1716	89-6943-90	試薬 D493512	36,600	39,000
1716	89-7068-45	試薬 D493755	26,500	29,000
1716	89-6979-90	試薬 D528800	24,000	26,000
1716	89-6889-67	試薬 D558000	13,900	15,000
1716	89-6905-52	試薬 E650010	10,000	11,000
1716	89-6998-53	試薬 E650035	36,600	39,000
1716	89-6883-54	試薬 F405750	11,400	13,000
1716	89-6888-03	試薬 F405770	21,500	23,000
1716	89-6869-19	試薬 F595000	20,200	22,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1716	89-6949-82	試薬 F700450	29,000	31,000
1716	89-6909-71	試薬 F785000	17,700	19,000
1716	89-6904-77	試薬 F865002	36,600	39,000
1716	89-6939-26	試薬 G596952	69,300	74,000
1716	89-6932-66	試薬 G615930	13,900	15,000
1716	89-6932-67	試薬 G615932	49,100	53,000
1716	89-6932-63	試薬 G615950	21,500	23,000
1716	89-6953-56	試薬 G615954	49,100	53,000
1716	89-6931-27	試薬 G615985	41,600	45,000
1716	89-7044-28	試薬 H294830	41,600	45,000
1716	89-6900-30	試薬 H669502	41,600	45,000
1716	89-6913-28	試薬 H825130	66,800	72,000
1716	89-6879-51	試薬 H830675	11,300	13,000
1716	89-6897-18	試薬 H830677	36,600	39,000
1716	89-6923-95	試薬 H942840	25,200	27,000
1717	89-6915-44	試薬 I786500	16,400	18,000
1717	89-6900-09	試薬 L331502	46,600	50,000
1717	89-6935-64	試薬 L331503	39,100	42,000
1717	89-6892-23	試薬 M218002	40,300	43,000
1717	89-7048-66	試薬 M225617	42,900	46,000
1717	89-6908-18	試薬 M258760	25,200	27,000
1717	89-6881-17	試薬 M334715	42,900	46,000
1717	89-6929-46	試薬 M338882	40,300	43,000
1717	89-6892-65	試薬 M831520	29,000	31,000
1717	89-6935-40	試薬 N390040	26,500	29,000
1717	89-6870-70	試薬 N445000	17,700	19,000
1717	89-6915-20	試薬 N525600	20,200	22,000
1717	89-6872-10	試薬 N529000	15,200	17,000
1717	89-6906-40	試薬 N529002	40,300	43,000
1717	89-6908-19	試薬 N721500	21,500	23,000
1717	89-6870-98	試薬 N757000	22,700	25,000
1717	89-7419-79	試薬 O517500	31,000	33,000
1717	89-6924-70	試薬 O862000	29,000	31,000
1717	89-6871-10	試薬 O875000	13,900	15,000
1717	89-6922-87	試薬 O877505	22,700	25,000
1717	89-6888-04	試薬 P132502	69,300	74,000
1717	89-7073-57	試薬 P509305	40,300	43,000
1717	89-6909-75	試薬 P755902	36,600	39,000
1717	89-6893-02	試薬 R124000	11,400	13,000
1717	89-6876-99	試薬 R252000	8,800	10,000
1717	89-6900-23	試薬 R414477	63,000	67,000
1717	89-6907-72	試薬 R508002	39,100	42,000
1717	89-6886-07	試薬 R517000	15,200	17,000
1717	89-6909-50	試薬 R538000	13,900	15,000
1717	89-6922-70	試薬 R538002	40,300	43,000
1717	89-6899-75	試薬 R700550	15,200	17,000
1717	89-6899-94	試薬 S088127	32,800	35,000
1717	89-6879-84	試薬 S699051	36,600	39,000
1717	89-6879-31	試薬 S699087	42,900	46,000
1717	89-6879-32	試薬 S699094	41,600	45,000
1717	89-6882-21	試薬 S699115	10,000	11,000
1717	89-6875-80	試薬 T006000	12,600	14,000
1717	89-6887-89	試薬 T018500	16,400	18,000
1717	89-6926-56	試薬 T291405	13,900	15,000
1717	89-7060-57	試薬 T292050	27,700	30,000
1717	89-7060-58	試薬 T292055	24,000	26,000
1717	89-7060-60	試薬 T292060	17,700	19,000
1717	89-6979-26	試薬 T440150	13,900	15,000
1717	89-6932-88	試薬 T526130	46,600	50,000
1717	89-6927-94	試薬 T526140	12,600	14,000
1717	89-6897-40	試薬 T540252	24,000	26,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1717	89-7059-28	試薬 T774435	21,500	23,000
1717	89-6978-14	試薬 T884500	41,600	45,000
1717	89-6951-92	試薬 T897150	22,700	25,000
1717	89-6902-38	試薬 V094752	40,300	43,000
1717	89-6887-30	試薬 V095750	12,600	14,000
1717	89-6922-14	試薬 V305000	12,600	14,000
1717	89-6942-62	試薬 V673810	24,000	26,000
1717	89-6925-31	試薬 V676083	36,600	39,000
1717	89-6923-11	試薬 X742000	13,900	15,000
1717	89-6905-64	試薬 Z430000	8,800	10,000
1718	4-2912-02	L-アスコルビン酸 200g 食品添加物	2,500	5,000
1718	4-2912-03	L-アスコルビン酸 1kg 食品添加物	8,500	19,500
1718	4-2912-04	L-アスパラギン酸ナトリウム1kg添加物	15,500	20,000
1718	4-2912-05	亜硫酸ナトリウム無水500g 食品添加物	2,000	4,000
1718	4-2912-07	安息香酸ナトリウム 250g 食品添加物	3,000	4,000
1718	4-2912-08	塩化アンモニウム 500g 食品添加物	2,500	4,000
1718	4-2912-16	クエン酸(結晶) 500g 食品添加物	2,500	3,500
1718	4-2912-17	クエン酸(無水) 500g 食品添加物	2,000	3,500
1718	4-2912-24	L-グルタミン酸 1kg 食品添加物	6,500	14,000
1718	4-2912-26	氷酢酸 500ml 食品添加物	1,500	3,500
1718	4-2912-27	酢酸エチル 500ml 食品添加物	3,300	4,300
1718	4-2912-28	酢酸ナトリウム結晶 500g 食品添加物	2,000	3,000
1718	4-2912-29	次亜塩素酸ナトリウム500g 食品添加物	1,500	3,000
1718	4-2912-30	L-酒石酸 500g 食品添加物	4,000	4,500
1718	4-2912-31	L-酒石酸水素カリウム500g添加物	3,500	4,500
1718	4-2912-37	水酸化カルシウム 500g 食品添加物	2,000	4,000
1718	4-2912-39	水酸化ナトリウム 500g 食品添加物	2,800	4,300
1718	4-2912-41	炭酸カリウム無水 500g 食品添加物	2,000	3,500
1718	4-2912-45	炭酸ナトリウム無水 500g 食品添加物	1,000	3,500
1718	4-2912-47	L-チロシン 1kg 食品添加物	20,000	39,500
1718	4-2912-49	乳酸 500ml 食品添加物	2,400	4,000
1718	4-2912-50	乳酸カルシウム 500g 食品添加物	3,000	4,000
1718	4-2912-51	乳酸カルシウム 1kg 食品添加物	5,500	7,500
1718	4-2912-53	次亜硫酸ナトリウム 500g 食品添加物	2,000	3,000
1718	4-2912-56	ピロ亜硫酸カリウム 500g 食品添加物	2,000	3,000
1718	4-2912-60	ポリアクリル酸ナトリウム500g 添加物	7,000	8,000
1718	4-2912-61	L-リシン塩酸塩 1kg 食品添加物	6,500	15,000
1718	4-2912-65	硫酸カルシウム 500g 食品添加物	1,500	3,000
1718	4-2912-66	硫酸第一鉄結晶 500g 食品添加物	2,000	3,000
1718	4-2912-68	硫酸第一鉄(乾燥) 500g 食品添加物	3,500	7,000
1718	4-2912-70	硫酸マグネシウム結晶500g 食品添加物	2,000	3,000
1718	4-2912-71	DL-リンゴ酸 500g 食品添加物	2,500	3,000
1718	4-2912-72	リン酸 500g 食品添加物	2,500	4,500
1718	4-2912-73	リン酸三カルシウム 500g 食品添加物	4,000	5,000
1718	4-2912-74	リン酸一水素カルシウム500g 添加物	3,500	4,500
1718	4-2912-75	リン酸水素二アンモニウム500g 添加物	3,000	4,000
1718	4-2912-76	リン酸水素二カリウム500g 食品添加物	3,500	4,000
1718	4-2912-79	リン酸二水素アンモニウム500g 添加物	4,000	5,500
1718	4-2912-80	リン酸二水素カリウム500g 食品添加物	3,000	4,000
1718	4-2912-81	リン酸二水素カルシウム500g 添加物	3,000	4,000
1721	4-5633-01	グッドボーイ100ml 110172	90	100
1721	4-5633-02	グッドボーイ250ml 110173	100	110
1721	4-5633-03	グッドボーイ500ml 110174	180	195
1721	4-5633-04	グッドボーイ1000ml 110175	250	270
1721	4-5633-06	グッドボーイ2000ml 110106	610	630
1721	1-7680-02	グッドボーイ褐色100ml 110202	95	105
1721	1-7680-03	グッドボーイ褐色250ml 110203	108	118
1721	1-7680-04	グッドボーイ褐色500ml 110204	165	200
1721	1-7680-05	グッドボーイ褐色1L 110205	240	275
1721	1-7680-06	グッドボーイ褐色2L 110206	550	640
1721	4-2385-01	100mL滅菌 グッドボーイ	30,000	32,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1721	4-2385-02	250mL滅菌 グッドボーイ	34,000	37,200
1721	4-2385-03	500mL滅菌 グッドボーイ	25,400	27,800
1721	4-2385-04	1000mL滅菌 グッドボーイ	20,500	22,500
1721	4-2385-05	2000mL滅菌 グッドボーイ	27,900	30,500
1721	4-2386-01	褐色100mL滅菌 グッドボーイ	33,200	36,400
1721	4-2386-02	褐色250mL滅菌 グッドボーイ	38,000	41,600
1721	4-2386-03	褐色500mL滅菌 グッドボーイ	27,800	30,600
1721	4-2386-04	褐色1000mL滅菌 グッドボーイ	22,000	24,200
1721	4-2386-05	褐色2000mL滅菌 グッドボーイ	29,700	32,600
1722	2-9557-01	角型容器10ml	45	50
1722	2-9557-02	角型容器100ml	65	75
1722	2-9557-03	角型容器 250ml	130	145
1722	2-9557-51	角型容器10ml(ケース販売) 100本	4,000	4,400
1722	2-9557-52	角型容器100ml (ケース販売)	5,500	6,400
1722	2-9557-53	角型容器 250ml ケース販売	5,800	6,400
1723	8-1463-01	UG軟膏壺3-51青クリア(百個入)	1,940	2,140
1723	8-1463-02	UG軟膏壺3-52青クリア(百個入)	2,420	2,670
1723	8-1463-03	UG軟膏壺3-53青クリア(百個入)	2,910	3,210
1723	8-1463-04	UG軟膏壺3-54青クリア(百個入)	4,360	4,800
1723	8-1463-05	UG軟膏壺3-55青クリア(百個入)	7,510	8,270
1723	8-1463-06	UG軟膏壺 3-56 青クリア(50入)	4,970	5,470
1723	1-6137-01	UG軟膏壺 黒(遮光)3-52 100入	2,420	2,670
1723	1-6137-02	UG軟膏壺 黒(遮光)3-55 100入	7,510	8,270
1723	1-6137-03	UG軟膏壺 黒(遮光)3-56 50入	4,970	5,470
1724	1-3631-01	標本瓶130294	720	800
1724	1-3631-02	標本瓶130394	900	1,000
1724	1-3631-03	標本瓶130494	1,120	1,250
1724	1-3631-04	標本瓶130594	1,340	1,500
1724	1-9966-01	秤量びん No. 340 23ml	600	700
1724	1-9966-02	秤量びん No. 342 20ml	700	800
1724	1-9966-03	秤量びん No. 343 60ml	800	900
1724	1-9966-04	秤量びん No. 345 30ml	900	1,000
1724	1-9966-05	秤量びん No. 346 50ml	1,000	1,100
1724	1-9966-06	秤量びん No. 347 190ml	1,100	1,200
1724	1-9966-07	秤量びん No. 348 360ml	1,200	1,300
1724	4-543-01	PPねじ口瓶 SC7 700個	12,000	12,700
1724	4-543-02	PPねじ口瓶 SC30 400個	13,000	13,700
1724	4-543-03	PPねじ口瓶 SC60 300個	13,500	14,300
1725	4-781-01	ディスポPPサンプル保存容器 PW-01	9,000	10,000
1725	4-781-03	PPサンプル保存容器PW-03 百個	4,200	4,700
1725	4-781-04	PPサンプル保存容器PW-04 百個	4,200	4,700
1725	4-781-05	PPサンプル保存容器PW-05 百個	6,000	6,700
1725	4-781-06	PPサンプル保存容器PW-06 百個	8,500	9,500
1725	4-781-07	ディスポPPサンプル保存容器 PW-07	7,500	8,400
1725	4-781-08	ディスポPPサンプル保存容器 PW-08	4,700	5,200
1726	2-8088-01	食品検体容器GDSKY-90ML 滅菌済	12,700	13,500
1726	2-8088-02	食品検体容器GDSKY-100ML滅菌済	12,700	13,500
1726	5-059-01	パッククリーン 120mL 200入	19,000	21,000
1726	5-059-02	パッククリーン 250mL 120入	14,400	15,300
1726	5-059-05	パッククリーン 400mL(100個入)	13,500	14,500
1726	5-059-03	パッククリーン 600mL 80入	14,000	15,800
1726	5-059-04	パッククリーン 1000mL 50入	13,500	15,000
1726	3-7053-01	PPヘンペイボトル CP250	200	220
1726	3-7053-02	PPヘンペイボトル CP500	270	290
1726	3-7053-03	PPヘンペイボトル CP1000	570	610
1727	1-1325-01	細口ボトル 100389	270	290
1727	1-1325-02	細口ボトル 100489	390	410
1727	1-1325-03	細口ボトル 100589	490	520
1727	1-1325-04	細口ボトル 100689	630	670
1727	1-1325-05	細口ボトル 100789	1,300	1,370
1727	1-1325-06	細口ボトル 100889	2,200	2,310

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1727	1-1325-07	細口ボトル 100989	7,800	8,190
1728	5-048-03	ナルゲン薬品瓶 8250 50L	34,800	37,500
1728	5-050-01	ナルゲン活栓付丸型瓶8319 10L	23,400	24,400
1728	5-050-02	ナルゲン活栓付丸型瓶8319 20L	29,100	30,400
1728	5-050-03	ナルゲン活栓付丸型瓶8319 50L	51,100	53,300
1728	5-056-01	ナルゲン活栓付角型瓶2321 2/9	23,500	24,500
1728	5-056-02	ナルゲン活栓付角型瓶2321 5/20	29,300	30,600
1729	1-7347-01	強化瓶PP製 D2126-0250 6個	24,400	26,300
1729	1-7347-02	強化瓶 PP製 2126-1000 6個	33,600	35,100
1729	1-7347-03	強化瓶 PP製 2126-2000 2個	13,400	14,000
1729	1-7347-04	強化瓶 PP製 2126-4000	10,200	10,700
1729	1-7347-05	強化瓶 PP製 2126-5000	14,800	15,500
1729	1-7347-06	強化瓶 PP製 2226-0020	31,600	34,000
1729	1-7347-07	強化瓶 PP製 2226-0050	44,200	47,600
1729	1-1485-01	スクリュキヤップ2162-0531JP	5,600	6,000
1729	1-1485-02	スクリュキヤップ2162-0830JP	6,300	6,800
1729	1-1485-03	スクリュキヤップ2162-0831JP	6,300	6,800
1731	1-4657-12	細口瓶 50ml	50	56
1731	1-4657-13	細口瓶 100ml	50	67
1731	1-4657-14	細口瓶 250ml	64	72
1731	1-4657-15	細口瓶 500ml	114	180
1731	1-4657-16	細口瓶 1l	144	220
1731	1-4657-72	細口瓶 ケース販売 50ml 100本	4,500	5,000
1731	1-4657-73	細口瓶 ケース販売 100ml	4,500	6,000
1731	1-4657-74	細口瓶 ケース販売 250ml 100本	5,750	6,500
1731	1-4657-75	細口瓶 ケース販売 500ml	5,100	8,100
1731	1-4657-76	細口瓶 ケース販売 1L 50本	6,450	9,900
1731	1-4658-11	広口瓶 20ml	46	52
1731	1-4658-12	広口瓶 50ml	50	55
1731	1-4658-13	広口瓶 100ml	54	62
1731	1-4658-14	広口瓶 250ml	66	75
1731	1-4658-15	広口瓶 500ml	120	180
1731	1-4658-16	広口瓶 1l	154	240
1731	1-4658-71	広口瓶 ケース販売 20ml 200本	8,250	9,400
1731	1-4658-72	広口瓶 ケース販売 50ml 100本	4,500	4,950
1731	1-4658-73	広口瓶 ケース販売 100ml	4,850	5,600
1731	1-4658-74	広口瓶 ケース販売 250ml 100本	5,900	6,800
1731	1-4658-75	広口瓶 ケース販売 500ml	5,400	8,100
1731	1-4658-76	広口瓶 ケース販売 1000ml 50本	6,900	10,800
1731	1-4657-01	細口瓶 30ml	53	57
1731	1-4657-04	細口瓶 250ml	88	97
1731	1-4657-05	細口瓶 500ml	160	164
1731	1-4657-06	細口瓶 1L	210	220
1731	1-4657-61	細口瓶 ケース販売 30ml 2百本	9,500	10,000
1731	1-4657-64	細口瓶 ケース販売 250ml 百本	7,900	8,700
1731	1-4657-65	細口瓶 ケース販売 500ml ケース	7,200	7,400
1731	1-4657-66	細口瓶 ケース販売 1L 50本	9,400	9,700
1731	1-4658-01	広口瓶(ポリエチレン製)20ml	51	55
1731	1-4658-02	広口瓶(ポリエチレン製)50ml	55	58
1731	1-4658-03	広口瓶(ポリエチレン製)100ml	77	80
1731	1-4658-04	広口瓶(ポリエチレン製)250ml	99	105
1731	1-4658-05	広口瓶(ポリエチレン製)500ml	170	174
1731	1-4658-06	広口瓶(ポリエチレン製)1000ml	210	220
1731	1-4658-61	広口瓶 ケース販売 20ml 2百本	9,100	9,750
1731	1-4658-62	広口瓶 ケース販売 50ml 百本	4,900	5,200
1731	1-4658-63	広口瓶 ケース販売 100ml ケース	6,900	7,200
1731	1-4658-64	広口瓶 ケース販売 250ml 百本	8,900	9,400
1731	1-4658-65	広口瓶 ケース販売 500ml ケース	7,600	7,800
1731	1-4658-66	広口瓶 ケース販売1000ml 50本	9,400	9,900
1734	2-5076-01	細口丸型遮光瓶100ml(茶)	80	90
1736	1-2688-01	細口試薬ボトル2002-9125JP	1,900	2,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1736	1-2688-02	細口ボトル2002-9025JP 12本	1,900	2,000
1736	1-2688-03	細口ボトル2002-9050JP 12本	2,000	2,100
1736	1-2688-04	細口ボトル2002-0001JP 12本	2,400	2,600
1736	1-2688-05	細口ボトル2002-0002JP 12本	2,600	2,800
1736	1-2688-06	細口ボトル2002-0004JP 12本	3,000	3,200
1736	1-2688-07	細口ボトル2002-0008JP 12本	4,400	4,600
1736	1-2688-08	細口試薬ボトル2002-0016 12本	6,500	6,800
1736	1-2688-09	細口試薬ボトル2002-0032 6本	5,100	5,400
1736	1-2689-01	細口褐色試薬ボトル2004-9125JP	3,000	3,200
1736	1-2689-02	細口褐色瓶2004-9025JP 12本	2,900	3,100
1736	1-2689-03	細口褐色瓶2004-9050JP 12本	2,900	3,100
1736	1-2689-04	細口褐色瓶2004-0001JP 12本	3,600	3,800
1736	1-2689-05	細口褐色瓶2004-0002JP 12本	3,600	3,800
1736	1-2689-06	細口褐色瓶2004-0004JP 12本	4,800	5,100
1736	1-2689-07	細口褐色瓶2004-0008JP 12本	6,700	7,000
1736	1-2689-08	細口褐色ボトル2004-0016 12本	9,600	10,100
1736	1-2689-09	細口褐色瓶2004-0032 6本	8,200	8,600
1736	1-2686-01	広口ボトル2104-0001JP 12本	2,800	3,000
1736	1-2686-02	広口ボトル2104-0002JP 12本	3,100	3,300
1736	1-2686-03	広口ボトル2104-0004JP 12本	4,100	4,300
1736	1-2686-04	広口ボトル2104-0008JP 12本	5,300	5,600
1736	1-2686-05	広口試薬ボトル2104-0016 12本	8,900	9,300
1736	1-2686-06	広口試薬ボトル2104-0032 6本	5,800	6,100
1736	1-2687-01	広口褐色瓶2106-0001JP 12本	5,600	5,900
1736	1-2687-02	広口褐色瓶2106-0002JP 12本	5,800	6,100
1736	1-2687-03	広口褐色瓶2106-0004JP 12本	6,700	7,000
1736	1-2687-04	広口褐色瓶2106-0008JP 12本	9,600	10,100
1736	1-2687-05	広口褐色ボトル2106-0016 12本	12,600	13,200
1736	1-2687-06	広口褐色試薬ボトル2106-0032	11,200	11,700
1736	1-2687-07	広口試薬ボトル2256-7020	12,700	13,700
1736	1-1324-01	広口ボトル 92489 角型	180	200
1736	1-1324-02	広口ボトル 92689 角型	340	370
1736	1-1324-03	広口ボトル 92789 角型	460	490
1736	1-1324-04	広口ボトル 92889 角型	570	600
1736	1-1324-05	広口ボトル 93489 丸型	290	320
1736	1-1324-06	広口ボトル 93789 丸型	350	380
1736	1-1324-07	広口ボトル 93989 丸型	490	520
1736	1-1324-08	広口ボトル 94189 丸型	700	740
1736	3-6985-21	細口丸瓶 500	370	400
1736	3-6985-02	細口角瓶 1000 白	510	540
1736	3-6985-03	細口角瓶 2500	860	910
1736	3-6985-04	細口角瓶 2500(取手付き)	1,180	1,220
1736	3-6986-02	細口角瓶 1000A	620	650
1736	3-6986-03	細口角瓶 2500A	1,100	1,170
1736	3-6986-04	細口角瓶 2500(取手付き)A	1,450	1,530
1736	3-6985-11	細口角瓶専用キャップ黒500-2500	340	360
1736	3-6985-12	細口角瓶専用キャップ赤500-2500	560	580
1737	10-5400-01	MBM-20キャップ付 マルチボトル丸型	60	66
1737	10-5401-01	MBM-60キャップ付 マルチボトル丸型	74	82
1737	10-5402-01	MBM-80キャップ付 マルチボトル丸型	74	82
1737	10-5403-01	MBM-100キャップ付マルチボトル丸型	84	95
1737	10-5404-01	MBM-130キャップ付マルチボトル丸型	84	95
1737	10-5405-01	MBM-180キャップ付マルチボトル丸型	94	110
1737	10-5406-01	MBM-200キャップ付マルチボトル丸型	94	110
1737	10-5407-01	MBM-250キャップ付マルチボトル丸型	120	140
1737	10-5408-01	MBM-300キャップ付マルチボトル丸型	120	140
1737	10-5409-01	MBM-350キャップ付マルチボトル丸型	130	150
1737	10-5410-01	MBM-400キャップ付マルチボトル丸型	130	150
1737	10-5411-01	MBM-500キャップ付マルチボトル丸型	150	170
1737	10-5412-01	MBM-1000キャップ付 マルチボトル	230	260
1737	14-2201-01	MBK-60キャップ付 マルチボトル角型	74	82

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1737	14-2202-01	MBK-100キャップ付マルチボトル角型	84	94
1737	14-2203-01	MBK-200キャップ付マルチボトル角型	94	110
1737	14-2204-01	MBK-300キャップ付マルチボトル角型	120	140
1737	14-2205-01	MBK-500キャップ付マルチボトル角型	150	170
1738	1-1547-01	セキュリティーボトル角型50ml 百本	10,500	11,090
1738	1-1547-02	セキュリティーボトル 角型 100ml	11,500	12,690
1738	1-1547-04	セキュリティーボトル角型500ml 百本	18,800	20,600
1738	1-1547-05	セキュリティーボトル 角型 1L 50本	17,000	19,000
1738	1-1547-06	セキュリティーボトル角型1.5L 50本	23,400	25,800
1738	1-1547-07	セキュリティーボトル 角型 2L 40本	24,600	27,400
1738	1-1547-08	セキュリティーボトル 角型 3L 30本	21,000	22,680
1738	1-1548-01	セキュリティーボトル丸型50ml 百本	9,100	9,890
1738	1-1548-02	セキュリティーボトル 丸型 100ml	10,800	11,800
1738	1-1548-03	セキュリティーボトル丸型250ml 百本	14,600	16,200
1738	1-1548-04	セキュリティーボトル丸型500ml 百本	17,400	19,400
1738	1-1548-05	セキュリティーボトル 丸型 1L 50本	10,600	12,200
1738	1-1548-06	セキュリティーボトル丸型1L特広 50本	16,400	18,400
1738	2-5085-02	封印ボトルTEA-250	130	145
1739	1-1409-01	サンプル瓶 10個入り 730	520	600
1739	1-1409-02	サンプル瓶 10個入り 731	520	600
1739	1-1409-08	サンプル瓶 10個入り 737	600	700
1739	1-1409-04	サンプル瓶 10個入り 733	800	900
1739	1-1409-05	サンプル瓶 10個入り 734	1,000	1,100
1739	1-1409-07	サンプル瓶 10個入り 736	1,180	1,300
1739	1-1409-06	サンプル瓶 10個入り 735	1,180	1,300
1739	1-4637-03	ポリ軟こう瓶 300ml	170	180
1739	1-4637-04	ポリ軟こう瓶 500ml	240	250
1739	1-4637-05	ポリ軟こう瓶 1000ml	330	350
1739	1-4637-06	ポリ軟こう瓶 2000ml	750	790
1739	1-4651-01	タイトボーイ TB-1	140	150
1739	1-4651-02	タイトボーイ TB-2	150	160
1739	1-4651-03	タイトボーイ TB-3	180	190
1739	1-4651-04	タイトボーイ TB-4	210	220
1739	1-4651-05	タイトボーイ TB-5	280	300
1739	1-4651-06	タイトボーイ TB-6	290	310
1739	1-4651-07	タイトボーイ TB-7	330	350
1739	1-4651-08	タイトボーイ TB-8	380	400
1739	1-4651-09	タイトボーイ TB-9	460	480
1740	4-5316-12	試料保存容器 11-848 300個	27,300	28,700
1740	4-5316-13	試料保存容器 11-848-2 100個	14,800	15,600
1740	4-5316-14	試料保存容器 11-848-3 100個	12,700	16,000
1740	4-5316-15	試料保存容器 11-848-4 100個	16,700	17,600
1740	4-5316-16	試料保存容器 11-848-5 100個	27,700	29,200
1740	4-5316-17	試料保存容器 11-848-6 50個	20,600	21,700
1740	4-5316-18	試料保存容器 11-848-7 25個	12,500	16,000
1740	4-5316-19	試料保存容器 11-848-8 10個	8,900	9,400
1740	3-6491-01	保管容器 0404-1100 250個	10,000	10,600
1740	3-6491-02	保管容器 0408-1100 250個	14,000	14,900
1740	3-6491-03	保管容器 0409-1100 250個	12,000	12,800
1740	3-6491-04	保管容器 0416-1100 100個入	8,000	8,500
1740	3-6491-05	保管容器 0417-1100	7,800	8,300
1740	3-6491-06	保管容器 0432-1100	12,000	12,800
1740	3-6491-07	保管容器 0464-1100 50個	11,500	12,200
1740	3-6491-08	保管容器 0485-1100 50個	14,000	14,900
1740	3-6491-19	保管容器 0490-1100 25個	13,000	13,800
1741	4-2060-01	2000084131 ハンドル付細口瓶	4,500	4,700
1741	4-2060-02	2000084133 ハンドル付細口瓶	5,500	5,700
1741	4-2060-03	2000084135 ハンドル付細口瓶	14,000	14,500
1741	4-5323-12	KHコンテナ専用ボトル広口取手付10L	3,000	3,200
1744	4-4021-01	ウォータータンク10L 708601	5,100	5,610
1744	4-4021-02	ウォータータンク20L 708611	7,000	7,770

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1744	4-4021-03	ウォータータンク50L 708621	46,000	50,600
1744	4-4021-04	ウォータータンク100L 708631	87,200	95,920
1745	4-2059-01	2000084137 活栓瓶5L	5,700	5,900
1745	4-2059-02	2000084132 活栓瓶10L	5,700	5,900
1745	4-2059-03	2000084138 活栓瓶25L	11,200	11,600
1745	4-2059-11	2000076459活栓瓶ストップコック	2,600	2,700
1745	3-7129-21	広口角瓶 100 3H1/X0.3/S	190	200
1745	3-7129-22	広口角瓶 250 3H1/X0.8/S	210	220
1745	3-7129-23	広口角瓶 500 3H1/X1.5/S	360	380
1745	3-7129-24	広口角瓶 750 3H1/X2.5/S	400	430
1745	3-7129-25	広口角瓶 1000 3H1/X2.5/S	490	520
1745	3-7129-26	広口角瓶 1500 3H1/X4/S	600	620
1745	3-7129-27	広口角瓶 2500 3H1/X5/S	720	770
1745	3-7129-28	広口角瓶 4000 3H1/X5.5/S	1,900	800
1745	3-7129-29	2000079206 広口角瓶100ml	190	200
1745	3-7129-31	2000079209 広口角瓶500ml	360	390
1745	3-7129-32	2000079211広口角瓶1000ml	490	520
1745	3-7129-34	2000079213広口角瓶2500ml	770	800
1745	3-7129-11	広口角瓶 2000085102 開閉器具	2,050	2,160
1747	1-4638-01	角型瓶(フラット型)500	200	210
1747	1-4638-02	角型瓶(フラット型)1000	300	310
1747	1-4638-03	角型瓶(フラット型)2000	510	540
1747	1-4638-04	角型瓶(フラット型)4000	850	890
1749	3-6865-01	ハンドル付き広口角瓶 2300	1,380	1,500
1749	3-6865-02	ハンドル付き広口角瓶 4400	1,980	2,100
1750	5-015-11	ヘンペイ広口活栓付瓶 10L	3,300	3,650
1750	5-015-12	ヘンペイ広口活栓付瓶 20L	4,200	4,650
1752	3-8661-01	導電ポリタンク 6264093	6,800	7,500
1754	4-2058-01	2000096404 UN対応角型容器	800	900
1754	4-2058-02	2000092562 UN対応角型容器	400	420
1754	1-3727-01	タマカンKM-301	2,200	2,250
1754	1-3727-02	タマカンKM-324	2,750	2,800
1754	1-3727-03	タマカンKH-242	3,100	3,150
1754	1-3727-04	タマカンKH-209	2,850	2,900
1754	1-3727-05	タマカンKK-101	2,850	2,900
1754	1-3727-06	タマカンKK-117	3,000	3,050
1754	1-3727-07	タマカンKL-801	3,550	3,600
1754	2-7703-03	KM-331 タマカン10L UN対応	2,800	2,850
1754	2-7703-02	KK-140 タマカン18L UN対応	3,100	3,150
1754	2-7703-01	KK-116-8タマカン20L UN対応	3,100	3,150
1755	4-5325-01	タフテナー 10L(強化タイプ)	1,030	1,110
1755	4-5325-03	タフテナー 20L(強化タイプ)	1,380	1,480
1755	4-5325-11	タフテナー用コック(強化タイプ)	430	450
1756	4-2729-01	5L 2層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	390	430
1756	4-2729-02	10L 2層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	450	490
1756	4-2729-03	18L 2層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	550	600
1756	4-2729-04	20L 2層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	600	660
1756	4-2729-05	5L 3層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	430	470
1756	4-2729-06	10L 3層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	500	550
1756	4-2729-07	18L 3層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	620	680
1756	4-2729-08	20L 3層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	700	770
1756	4-2729-11	5L ケース ユニオンコンテナーⅡ型	340	370
1756	4-2729-12	10L ケース ユニオンコンテナーⅡ型	380	420
1756	4-2729-13	18L ケース ユニオンコンテナーⅡ型	460	500
1756	4-2729-14	20L ケース ユニオンコンテナーⅡ型	480	530
1756	2-3409-01	ユニオンコンテナ02型 5L 容器	370	380
1756	2-3409-02	ユニオンコンテナ02型 10L 容器	430	440
1756	2-3409-21	18L 単層容器 ユニオンコンテナーⅡ型	430	470
1756	2-3409-03	ユニオンコンテナ02型 20L 容器	480	500
1756	2-3409-23	多層5L 容器 ユニオンコンテナーⅡ型	640	660
1756	2-3409-24	多層10L 容器 ユニオンコンテナーⅡ型	690	710

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1756	2-3409-25	多層18L 容器 ユニオンコンテナⅡ型	760	790
1756	2-3409-26	多層20L 容器 ユニオンコンテナⅡ型	780	810
1756	2-3409-04	ユニオンコンテナ02型 5L ケース	210	230
1756	2-3409-05	ユニオンコンテナ02型 10L ケース	400	440
1756	2-3409-22	18Lケース外装段ボール コンテナⅡ型	480	510
1756	2-3409-06	ユニオンコンテナ02型 20L ケース	490	550
1757	3-8750-01	バッグインボックス用スタンド No. 10	25,000	27,400
1757	3-8750-03	バッグインボックス用スタンド No.20K	55,000	58,000
1757	1-7285-11	交換用タンク EC-2004	20,800	21,800
1759	2-9654-04	安全廃液キャップ160501	2,200	2,300
1760	4-2866-01	AP04 廃液回収容器保管ボックス	9,800	10,800
1762	1-4631-22	PSサンプル管瓶 PS-10橙	36	38
1762	1-4631-23	PSサンプル管瓶 PS-15橙	41	43
1762	1-4631-24	PSサンプル管瓶 PS-25橙	60	63
1762	1-4631-25	PSサンプル管瓶 PS-50橙	77	81
1762	1-4631-26	PSサンプル管瓶 PS-100橙	120	126
1762	1-4631-27	PSサンプル管瓶 PS-250橙	180	190
1762	9-892-12	PSサンプル管瓶PS-10橙 110本	3,600	3,800
1762	9-892-13	PSサンプル管瓶PS-15橙 110本	4,100	4,300
1762	9-892-14	PSサンプル管瓶PS-25橙 110本	6,000	6,300
1762	9-892-15	PSサンプル管瓶PS-50橙 110本	7,700	8,100
1762	9-892-16	PSサンプル管瓶PS-100橙 55本	6,000	6,300
1762	9-892-17	PSサンプル管瓶PS-250橙 22本	3,600	3,800
1763	5-093-01	ねじ口U式容器 U-9 100入	11,000	12,100
1763	5-093-02	ねじ口U式容器 U-8 50入	8,200	9,000
1763	4-542-01	スチロールねじ口瓶 MSC60	3,900	4,100
1763	4-542-02	スチロールねじ口瓶 MSC100 40個	3,900	4,100
1763	4-542-03	スチロールねじ口瓶 MSC150 30個	3,900	4,100
1763	4-542-04	スチロールねじ口瓶 MSC250	4,500	4,750
1763	1-4628-01	PSスクリュ管瓶 SS-5	47	49
1763	1-4628-02	PSスクリュ管瓶 SS-10	52	55
1763	1-4628-03	PSスクリュ管瓶 SS-15	63	66
1763	1-4628-04	PSスクリュ管瓶 SS-25	75	79
1763	1-4628-05	PSスクリュ管瓶 SS-50	110	115
1763	1-4628-06	PSスクリュ管瓶 SS-100	180	190
1763	1-4628-07	PSスクリュ管瓶 SS-250	330	350
1763	1-4628-11	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-5 百本	4,230	4,450
1763	1-4628-12	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-10百本	4,730	4,950
1763	1-4628-13	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-15百本	5,720	6,000
1763	1-4628-14	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-25百本	6,820	7,150
1763	1-4628-15	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-50百本	9,900	10,500
1763	1-4628-16	PSスクリュ管瓶SS100 50本	7,920	8,300
1763	1-4628-17	PSスクリュ管瓶SS-250 20本	5,940	6,250
1764	4-5342-01	ビッグボーイ 細口 100ml	1,780	2,000
1764	4-5342-02	ビッグボーイ 細口 250ml	2,500	2,800
1764	4-5342-03	ビッグボーイ 細口 500ml	3,900	4,300
1764	4-5342-04	ビッグボーイ 細口 1000ml	8,200	9,200
1764	4-5342-09	広口50mL ビッグボーイ	1,980	2,200
1764	4-5342-05	ビッグボーイ 広口 100ml	2,800	3,200
1764	4-5342-06	ビッグボーイ 広口 250ml	4,100	4,600
1764	4-5342-07	ビッグボーイ 広口 500ml	5,600	6,300
1764	4-5342-08	ビッグボーイ 広口 1000ml	9,000	9,900
1764	3-1568-01	ビッグボーイ 角型広口100ml	2,800	3,100
1764	3-1568-02	ビッグボーイ 角型広口250ml	4,400	5,000
1764	3-1568-03	ビッグボーイ 角型広口500ml	5,900	6,700
1764	3-1568-04	ビッグボーイ 角型広口1000ml	9,400	10,500
1764	1-7563-12	PFAボトルACPFA100-N	6,000	6,800
1764	1-7563-13	PFAボトルACPFA-250-N	7,100	7,800
1764	1-7563-14	PFAボトルACPFA-500-N	10,500	11,200
1764	1-7563-15	PFAボトルACPFA-1000-N	14,500	15,200
1764	1-7568-11	PFAボトルACPFA20-W	3,500	4,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1764	1-7568-12	PFAボトルACPFA100-W	6,500	7,200
1764	1-7568-13	PFAボトルACPFA-250-W	7,800	8,800
1764	1-7568-14	PFAボトルACPFA-500-W	11,000	11,800
1764	1-7568-15	PFAボトルACPFA-1000-W	15,000	16,000
1765	1-2305-01	PFAボトル(中栓付) 細口50ml	2,100	2,370
1765	1-2305-02	PFAボトル(中栓付) 細口100ml	2,700	3,020
1765	1-2305-03	PFAボトル(中栓付) 細口250ml	3,800	4,270
1765	1-2305-04	PFAボトル(中栓付) 細口500ml	5,600	6,280
1765	1-2305-05	PFAボトル(中栓付) 細口1000ml	11,600	13,000
1765	1-2306-01	PFAボトル(中栓付) 広口20ml	1,600	1,800
1765	1-2306-02	PFAボトル(中栓付) 広口100ml	4,000	4,490
1765	1-2306-03	PFAボトル(中栓付) 広口250ml	5,800	6,510
1765	1-2306-04	PFAボトル(中栓付) 広口500ml	8,200	9,200
1765	1-2306-05	PFAボトル(中栓付) 広口1000ml	12,600	14,100
1765	7-182-03	PFA 大型瓶 2L	44,000	49,300
1765	7-182-01	PFA 大型瓶 3L	52,500	58,900
1765	7-182-02	PFA 大型瓶 5L	57,800	64,800
1765	4-2506-01	1 PTFE製ねじ口瓶1ml	1,600	1,800
1765	4-2506-02	5 PTFE製ねじ口瓶5ml	2,000	2,200
1765	4-2506-03	10 PTFE製ねじ口瓶10ml	3,400	3,800
1765	4-2506-04	25 PTFE製ねじ口瓶25ml	4,200	4,600
1765	4-2506-05	50 PTFE製ねじ口瓶50ml	5,500	6,100
1765	4-2506-06	100 PTFE製ねじ口瓶100ml	7,100	7,800
1765	4-2506-07	150 PTFE製ねじ口瓶150ml	7,800	8,600
1765	4-2506-08	250 PTFE製ねじ口瓶250ml	8,700	9,600
1765	4-2506-09	500 PTFE製ねじ口瓶500ml	15,000	16,400
1765	4-2506-10	1000 PTFE製ねじ口瓶1000ml	21,400	23,400
1765	4-2506-11	2000 PTFE製ねじ口瓶2000ml	35,000	38,300
1765	1-979-01	PFAバイアルT46-310	2,000	3,200
1765	1-979-02	PFAバイアルT46-325	2,560	4,200
1765	1-979-03	PFAバイアルT46-350	4,340	6,200
1765	1-979-04	PFAバイアルT46-311	2,620	3,000
1765	1-979-05	PFAバイアルT46-3253	3,220	3,600
1765	1-979-06	PFAバイアルT46-450	5,040	5,200
1766	3-9140-01	PFAミニバイアル OD-98-3MV	3,050	3,300
1766	3-9140-02	PFAミニバイアル OD-98-5MV	3,650	4,000
1766	3-9867-01	PFAミニバイアル OD-98-7MV	3,700	4,000
1766	3-9867-02	PFAミニバイアル OD-98-12MV	4,800	5,200
1766	3-9867-03	PFAミニバイアル OD-98-25MV	5,500	6,000
1766	3-9140-11	OD-98-Hand Wrench-S	4,200	4,600
1766	3-9787-01	PFAバイアル OD-98-15P	5,700	6,200
1766	3-9787-02	PFAバイアル OD-98-30P	8,000	8,600
1766	3-9787-11	バイアルOD-98-HandWrench	6,000	6,500
1766	1-1618-01	PFAベッセル PFAS10	1,760	1,950
1766	1-1618-02	PFAベッセル PFAS20	2,200	2,450
1766	1-1618-03	PFAベッセル PFAS30	2,400	2,650
1766	1-1618-04	PFAベッセル PFAS50	3,150	3,500
1766	1-1618-05	PFAベッセル PFAS100	3,750	4,150
1766	1-1618-06	PFAベッセル PFAS200	5,250	5,800
1767	4-2503-01	130297 PFAサンプルコンテナ	7,500	7,900
1767	4-2503-02	130397 PFAサンプルコンテナ	8,500	8,900
1767	4-2503-03	130497 PFAサンプルコンテナ	9,000	9,500
1767	4-2503-04	130597 PFAサンプルコンテナ	12,500	13,100
1767	2-4907-01	PTFE円筒容器100-CV	2,840	3,100
1767	2-4907-02	PTFE円筒容器200-CV	4,600	5,020
1767	2-4907-03	PTFE円筒容器500-CV	10,000	10,900
1767	2-4907-04	PTFE円筒容器1000-CV	18,600	20,400
1767	2-4907-05	PTFE円筒容器2000-CV	39,200	43,000
1767	2-4908-01	PTFE円筒容器100-LID	540	590
1767	2-4908-02	PTFE円筒容器200-LID	820	900
1767	2-4908-03	PTFE円筒容器500-LID	1,320	1,440

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1767	2-4908-04	PTFE円筒容器1000-LID	2,380	2,600
1767	2-4908-05	PTFE円筒容器2000-LID	3,260	3,560
1771	4-5647-11	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0008	558	590
1771	4-5647-12	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0016	783	820
1771	4-5647-13	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0032	1,350	1,420
1771	4-5647-04	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0005	4,200	4,400
1771	4-5647-05	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010	5,700	6,000
1771	4-4012-01	フッ素加工広口試薬瓶2197-0004	533	560
1771	4-4012-02	フッ素加工広口試薬瓶2197-0008	783	820
1771	4-4012-03	フッ素加工広口試薬瓶2197-0016	1,042	1,100
1771	4-4012-04	フッ素加工広口試薬瓶 2197-0032	1,917	2,000
1771	4-4012-05	フッ素加工大型広口瓶 2124-0005	4,000	4,200
1772	1-6487-01	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020	30,400	31,700
1772	1-6487-02	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050	36,700	38,300
1772	4-5648-01	フッ素加工大型瓶20970020 10L	14,000	15,100
1772	4-5648-02	フッ素加工大型瓶20970050 20L	18,800	20,300
1772	7-214-01	タンク・Bシリーズ B-30	59,300	66,200
1772	7-214-02	タンク・Bシリーズ B-40	81,400	92,500
1772	7-214-05	タンク・Bシリーズ BP-30	4,000	4,450
1772	7-214-06	タンク・Bシリーズ BP-40	5,600	7,650
1774	1-7904-01	大型透明丸型瓶 2251-0020	19,700	21,200
1774	1-7904-02	大型透明丸型瓶 2251-0050	28,100	30,300
1775	5-058-01	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 9L	29,200	30,500
1775	5-058-02	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 20L	38,900	40,600
1775	1-7903-01	活栓 6422-0010	5,100	5,400
1775	1-7903-02	活栓 6432-0010	10,500	11,000
1776	3-8983-01	PC広口ボトル WPC0180B	520	600
1776	3-8983-02	PC広口ボトル WPC0300B	1,100	1,300
1776	3-8983-03	PC広口ボトル WPC0400B	1,320	1,540
1776	3-8983-06	PC広口ボトル WPC0180 12本	5,600	6,500
1776	3-8983-07	PC広口ボトル WPC0300 24本	23,000	26,900
1776	3-8983-08	PC広口ボトル WPC0400 12本	14,500	16,900
1776	3-8981-01	PCセラムバイアル RPC0005 百本	10,800	12,600
1776	3-8981-02	PCセラムバイアル RPC0010 百本	11,900	13,900
1777	3-9026-01	PETGセラムバイアル RGC0005S	9,500	11,100
1777	3-9026-02	PETGセラムバイアル RGC0010S	10,000	11,700
1778	2-8238-01	広口円筒容器 2117-0060 4個入	2,700	2,900
1778	2-8238-02	広口円筒容器 2117-0125 4個入	4,700	4,900
1778	2-8238-03	広口円筒容器 2117-0250 4個入	5,400	5,700
1778	2-8238-04	広口円筒容器 2117-0500 4個入	8,600	9,000
1778	2-8238-05	広口円筒容器 2117-1000 4個入	10,500	11,000
1780	5-068-21	ハイパック S-9 130ml	200	250
1780	1-4697-01	ハイパック S-10	210	220
1780	5-068-29	ハイパック S-11	250	300
1780	1-4697-02	ハイパック S-12	250	270
1780	5-068-30	ハイパック S-15	280	350
1780	5-068-31	ハイパック S-20	380	450
1780	5-068-22	ハイパック S-21 430ml	400	450
1780	1-4697-13	ハイパック S-22N	410	430
1780	5-068-23	ハイパック S-23 1220ml	500	600
1780	5-068-24	ハイパック S-25 1470ml	550	650
1780	5-068-11	ハイパック S-27 2000mL	950	1,100
1780	5-068-32	ハイパック S-28	1,100	1,250
1780	1-4697-14	ハイパック S-30N	760	800
1780	5-068-25	ハイパック S-31 2440ml	880	1,000
1780	5-068-26	ハイパック S-32 3700ml	1,250	1,400
1780	5-068-27	ハイパック S-33 6600ml	1,650	1,900
1780	5-068-05	ハイパック S-35 2900mL	1,100	1,250
1780	5-068-33	ハイパック S-36	750	900
1780	5-068-34	ハイパック S-37	450	550
1780	5-068-06	ハイパック S-38 1680mL	550	650

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1780	5-068-12	ハイパック S-39 16000mL	3,400	3,850
1780	5-068-28	ハイパック S-62 1700ml	520	600
1780	5-068-13	ハイパック S-132 1800mL	1,000	1,150
1780	5-068-14	ハイパック S-133 3100mL	1,350	1,550
1780	5-068-15	ハイパック S-134 4100mL	1,600	1,850
1780	5-068-16	ハイパック S-222 780mL	680	800
1780	5-068-17	ハイパック S-230 1550mL	1,250	1,400
1781	1-3853-01	ナチュラルキーパーB-310 N	260	290
1781	1-3853-02	ナチュラルキーパーB-339 N	660	730
1781	1-3853-03	ナチュラルキーパーB-321 N	920	1,020
1781	1-3853-04	ナチュラルキーパーB-322 N	1,050	1,160
1781	1-3852-01	ネオキーパーB-1830 NE	290	320
1781	1-3852-02	ネオキーパーB-1805 NE	470	520
1781	1-3852-03	ネオキーパーB-1883 NE	1,210	1,330
1786	4-5605-01	PS製ケース 20号 10入	5,650	5,800
1786	4-5605-02	PS製ケース 21号 10入	900	910
1786	4-5605-03	PS製ケース 21-2号 10入	950	960
1786	4-5605-04	PS製ケース 23号 10入	800	810
1786	4-5605-05	PS製ケース 28号 10入	1,100	1,150
1786	1-4698-01	スチロール角型ケース 1型 50個	2,400	2,550
1786	1-4698-02	スチロール角型ケース 2型 50個	3,400	3,600
1786	1-4698-03	スチロール角型ケース 3型 30個	2,900	3,050
1786	1-4698-04	スチロール角型ケース 4型 30個	4,200	4,400
1786	1-4698-05	スチロール角型ケース 5型 10個	1,450	1,550
1786	1-4698-06	スチロール角型ケース 6型 10個	1,800	1,900
1786	1-4698-07	スチロール角型ケース 7型 10個	1,600	1,700
1786	1-4698-08	スチロール角型ケース 8型 10個	2,250	2,350
1786	1-4698-09	スチロール角型ケース 9型 10個	2,600	2,750
1786	1-4698-10	スチロール角型ケース 10型 10個	3,500	3,700
1786	1-4698-11	スチロール角型ケース 11型 5個	1,800	1,900
1786	1-4698-12	スチロール角型ケース 16型 20個	3,400	3,600
1786	1-4698-13	スチロール角型ケース 17型 20個	5,800	6,100
1787	4-2277-01	621 72個入スチロール角型ケース	4,680	5,600
1787	4-2277-03	646 36個入スチロール角型ケース	2,920	4,400
1787	4-2277-04	740 24個入スチロール角型ケース	2,400	3,300
1787	4-2277-05	234 72個入スチロール角型ケース	7,200	8,400
1787	4-2277-08	6241 12個入スチロール角型ケース	4,320	5,000
1787	4-2277-09	6240 12個入スチロール角型ケース	4,320	5,500
1787	4-2277-10	642 12個入スチロール角型ケース	3,780	4,000
1788	1-4630-41	ABS非帯電角型ケース1型 50個	3,100	3,300
1788	1-4630-42	ABS非帯電角型ケース2型 50個	4,850	5,100
1788	1-4630-43	ABS非帯電角型ケース3型 30個	4,400	4,650
1788	1-4630-44	ABS非帯電角型ケース4型 30個	5,150	5,450
1788	1-4630-45	ABS非帯電角型ケース5型 10個	2,150	2,300
1788	1-4630-46	ABS非帯電角型ケース6型 10個	2,800	2,950
1788	1-4630-47	ABS非帯電角型ケース7型 10個	2,500	2,650
1788	1-4630-48	ABS非帯電角型ケース8型 10個	3,000	3,200
1788	1-4630-49	ABS非帯電角型ケース9型 10個	3,850	4,100
1788	1-4630-50	ABS非帯電角型ケース10型 10個	4,100	4,350
1788	1-4630-51	ABS非帯電角型ケース11型 5個	2,400	2,550
1788	1-4630-53	ABS非帯電角型ケース17型 20個	7,000	7,400
1788	1-9407-21	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-1N型	3,100	3,300
1788	1-9407-22	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-2N型	3,600	3,800
1788	1-9407-23	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-3N型	3,950	4,200
1788	1-9407-24	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-4N型	5,750	6,100
1788	1-9407-25	ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-5N型	2,250	2,400
1790	1-7485-01	HDPE密閉タンク HD-13 白	2,700	2,850
1790	1-7485-02	HDPE密閉タンク HD-13 青	2,700	2,850
1790	1-4619-01	HDPE密閉タンク HD-20 白	2,950	3,100
1790	1-4619-02	HDPE密閉タンク HD-20 青	2,950	3,100
1790	5-060-09	トスロン密閉タンク SN-3 白	2,200	2,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1790	5-060-01	トスロン密閉タンク SN-4 白	2,050	2,100
1790	5-060-02	トスロン密閉タンク SN-4 青	2,050	2,100
1790	5-060-03	トスロン密閉タンク SN-13 白	3,600	3,700
1790	5-060-04	トスロン密閉タンク SN-13 青	3,600	3,700
1790	5-060-05	トスロン密閉タンク SN-20 白	4,050	4,150
1790	5-060-06	トスロン密閉タンク SN-20 青	4,050	4,150
1790	5-060-07	トスロン密閉タンク用オープナー	2,600	2,700
1790	5-060-08	トスロン・スケア 10L(角型)	3,400	3,500
1791	2-8640-01	密封バケツ・ミニ 角-3	1,360	1,450
1791	2-8640-02	密封バケツ・ミニ 角-5	1,560	1,650
1791	2-8640-03	密封バケツ・ミニ 角-10	2,240	2,350
1791	2-8640-04	密閉バケツミニ 角-15	2,680	2,800
1791	2-8640-05	密閉バケツミニ 角-20	3,200	3,400
1791	2-8641-01	密封バケツ・ミニ 丸-3K	1,400	1,500
1791	2-8641-02	密封バケツ・ミニ 丸-5K	1,530	1,600
1791	2-8641-03	密封バケツ・ミニ 丸-10K	2,300	2,400
1791	2-8641-04	密閉バケツミニ 丸-15K	2,600	2,750
1791	2-8641-05	密閉バケツミニ 丸-20K	3,000	3,150
1791	2-9407-21	密閉バケツ728104000120P02	1,450	1,540
1791	2-9407-02	密閉バケツ750104000120P01	2,000	2,100
1791	2-9407-11	大容量密閉バケツ用フタ64210B94	440	500
1791	2-9407-12	大容量密閉バケツ6561050B92	780	830
1792	4-2070-01	2000070587 目盛付厚手バケツ	2,300	2,400
1792	4-2070-02	2000070585 目盛付厚手バケツ	3,900	4,100
1792	4-2070-03	2000070588 目盛付厚手バケツ	4,400	4,600
1792	4-2070-04	2000070589 目盛付厚手バケツ	6,200	6,500
1792	1-4933-11	タフバケツ 8L W	1,220	1,370
1792	1-4933-12	タフバケツ 14L W	1,430	1,640
1792	1-8663-01	希釈バケツ #20	3,110	3,420
1792	4-4015-02	ポリカーボ蓋付バケツ10L	4,850	5,340
1792	4-4015-01	ポリカーボ蓋付バケツ 目盛・吊り手付	5,160	5,680
1793	7-211-01	テフロン トレー VE10型	32,000	34,600
1794	7-4322-01	滅菌可能トレー小	480	510
1794	7-4322-02	滅菌可能トレー大	600	650
1794	4-2466-01	中 汎用PPTレー	2,200	2,600
1794	4-2466-02	大 汎用PPTレー	2,500	3,100
1794	4-2468-01	220x150x70mm PPTレー	1,200	1,500
1794	4-2468-02	450x150x70mm PPTレー	2,100	2,600
1794	1-4618-01	ブラ万能バット PB-1	520	550
1794	1-4618-02	ブラ万能バット PB-2	820	870
1794	1-4618-03	ブラ万能バット PB-3	1,260	1,350
1794	1-4617-01	プラスチックバット 小	740	780
1794	1-4617-02	プラスチックバット 中	1,030	1,090
1794	1-4617-03	プラスチックバット 大	1,550	1,650
1795	4-539-01	PP浅型バット PB1715	700	820
1795	4-539-02	PP浅型バット PB3825	800	940
1795	4-539-03	PP浅型バット PB4332	1,060	1,250
1795	4-539-04	PP浅型バット PB5024	1,250	1,470
1795	1-3145-01	ディスポトレー DT-1 500入	4,400	4,600
1795	1-3145-02	ディスポトレー DT-2 500入	7,700	7,900
1795	1-3145-03	ディスポトレー DT-3 200入	6,700	6,900
1795	1-3145-04	ディスポトレー DT-4 100入	5,800	6,000
1795	1-3145-05	ディスポトレー DT-5 100入	8,350	8,650
1796	1-9961-02	PVCバット No. 281	2,300	2,400
1796	1-9961-03	PVCバット No. 282	3,700	3,800
1796	1-9961-04	PVCバット No. 283	4,700	5,100
1796	1-9961-05	PVCバット No. 284	6,500	6,700
1796	1-9961-06	PVCバット No. 285	9,200	9,500
1796	1-9961-07	PVCバット No. 286	16,000	16,500
1796	1-9961-08	PVCバット No. 288	20,000	22,000
1797	2-794-01	シリコンバットSB-1	1,450	1,570

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1797	2-794-02	シリコンバットSB-2	2,300	2,420
1797	1-5841-01	六角バランストレイ 10ml 千枚入	8,550	9,350
1797	1-5841-02	六角バランストレイ 50ml 千枚入	11,500	12,600
1797	1-5841-03	六角バランストレイ 150ml 千枚入	14,000	16,200
1797	1-5841-04	六角バランストレイ 300ml 五百枚入	11,000	12,000
1797	1-5842-01	六角バランストレイ10ml 制電 千枚	10,200	10,500
1797	1-5842-02	六角バランストレイ50ml 制電 千枚	14,500	15,900
1797	1-5842-03	六角バランストレイ150ml制電 千枚	15,200	16,500
1797	1-5842-04	六角バランストレイ300mL制電 五百枚	12,500	13,700
1799	1-5919-01	逆さでも使える洗浄瓶 MK-BS型	640	670
1799	1-5920-01	逆さでも使える洗浄瓶 MK-広口型	740	780
1799	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	160	170
1799	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	190	200
1799	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	250	260
1799	1-4640-01	広口洗浄瓶 250ml	210	220
1799	1-4640-02	広口洗浄瓶 500ml	270	290
1799	1-4640-03	広口洗浄瓶 1000ml	350	370
1800	1-6974-31	ラベル付洗浄瓶1本 800100615	2,200	2,340
1800	1-6974-32	ラベル付洗浄瓶1本 800100616	2,200	2,340
1800	1-6974-33	ラベル付洗浄瓶1本 800100617	2,200	2,340
1800	1-6974-34	ラベル付洗浄瓶1本 800100618	2,200	2,340
1800	1-6974-51	スプレーノズル F11620-0050	2,600	2,900
1800	1-8542-01	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0622	1,100	1,200
1800	1-8542-02	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0631	1,100	1,200
1800	1-8542-03	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0620	1,100	1,200
1800	1-8542-14	ラベル付洗浄瓶1本 F116460639	1,100	1,200
1800	1-8542-05	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0624	1,100	1,200
1800	1-8542-06	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0623	1,100	1,200
1800	1-8542-07	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0617	1,100	1,200
1800	1-8542-08	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0628	1,100	1,200
1800	1-8542-09	ラベル付洗浄瓶1本 11646-0638	1,100	1,200
1802	4-3039-02	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0502	1,160	1,220
1802	4-3039-03	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0503	1,160	1,220
1802	4-3039-04	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0504	1,160	1,220
1802	4-3039-05	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0505	1,160	1,220
1802	4-3039-06	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0501	1,160	1,220
1803	4-5343-01	広口洗浄瓶(PFA) 100ml	4,200	4,600
1803	4-5343-02	広口洗浄瓶(PFA) 250ml	6,200	6,800
1803	4-5343-03	広口洗浄瓶(PFA) 500ml	8,300	9,300
1803	4-5343-04	広口洗浄瓶(PFA) 1000ml	16,000	17,800
1803	4-5343-05	細口洗浄瓶 100ml	3,500	3,950
1803	4-5343-06	細口洗浄瓶 250ml	4,300	4,850
1803	4-5343-07	細口洗浄瓶 500ml	6,300	6,900
1803	4-5343-08	細口洗浄瓶 1000ml	18,000	20,000
1804	2-097-01	PFAガス洗浄瓶PFA100	33,600	37,000
1804	2-097-02	PFAガス洗浄瓶PFA250	39,900	43,900
1804	2-097-03	PFAガス洗浄瓶PFA500	46,200	50,800
1804	2-097-04	PFAガス洗浄瓶PFA1000	60,900	67,000
1804	7-186-01	ハンドラップ 100mL用	8,100	9,000
1804	7-186-02	ハンドラップ 250mL用	11,000	12,200
1805	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	880	920
1805	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	960	990
1805	3-6389-03	ESDハンドラップ TSD18	3,800	4,000
1805	3-6389-04	ESDハンドラップ TSD18AS	3,800	4,000
1805	1-2829-31	静電気拡散性ボトル 35282	2,400	2,450
1805	1-2829-32	静電気拡散性ボトル 35283	2,380	2,430
1805	1-2829-33	静電気拡散性ボトル 35284	2,610	2,660
1805	1-2829-34	静電気拡散性ボトル 35285	3,020	3,080
1806	3-9784-03	プランジャー缶 P-711	17,000	21,300
1807	3-6881-02	微量定量点滴びん 本体3 W242821	19,900	22,400
1807	3-6881-03	微量定量点滴びん 本体7 W242823	21,000	23,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1807	3-6881-04	微量定量点滴びん本体10 W242824	22,000	24,900
1807	3-6881-05	微量定量点滴びん本体15 W242825	23,800	26,800
1807	3-6881-06	微量定量点滴びん本体30 W242826	25,000	28,200
1807	3-6881-07	微量定量点滴びん本体60 W242827	28,000	31,500
1807	3-6881-08	微量定量点滴びん本体125W242829	43,000	48,400
1807	3-6882-01	点滴びんキャップ1N 24250101	4,400	5,000
1807	3-6882-02	点滴びん キャップ1P 242501	4,400	5,000
1807	3-6882-03	点滴びん キャップ1R 242502	4,400	5,000
1807	3-6882-04	点滴びん キャップ1B 242504	4,400	5,600
1807	3-6883-01	点滴びんキャップ 7N 24251101	5,900	6,600
1807	3-6883-02	点滴びん キャップ7P 242511	5,900	6,600
1807	3-6883-03	点滴びん キャップ7R 242512	5,900	6,600
1807	3-6883-04	点滴びん キャップ7B 242514	5,900	6,600
1807	3-6884-01	点滴びんキャップ30N 24252101	5,600	6,300
1807	3-6884-02	点滴びん キャップ30P 242521	5,600	6,300
1807	3-6884-03	点滴びん キャップ30R 242522	5,600	6,300
1807	3-6884-04	点滴びん キャップ30B 242524	5,600	6,300
1807	3-6885-01	微量定量点滴瓶チップ1N24240101	3,600	4,100
1807	3-6885-02	微量定量点滴瓶 チップ1P 242401	3,600	4,100
1807	3-6885-03	微量定量点滴瓶 チップ1R 242402	3,600	4,100
1807	3-6885-04	微量定量点滴瓶 チップ1B 242404	3,600	4,100
1807	3-6886-01	微量定量点滴瓶チップ7N24242101	5,200	5,900
1807	3-6886-02	微量定量点滴瓶 チップ7P 242421	5,200	5,900
1807	3-6886-03	微量定量点滴瓶 チップ7R 242422	5,200	5,900
1807	3-6886-04	微量定量点滴瓶 チップ7B 242424	5,200	5,900
1807	3-6887-01	点滴びんチップ30N 242431-01	5,700	6,400
1807	3-6887-02	点滴びんチップ 30P 242431	5,700	6,400
1807	3-6887-03	点滴びんチップ 30R 242432	5,700	6,400
1807	3-6887-04	点滴びんチップ 30B 242434	5,700	6,400
1808	3-8233-11	油さしLATO-035バリュパック20個	800	1,600
1808	3-8233-13	油さしLATO-300バリュパック 20個	2,200	4,400
1809	2-929-01	ジェットボーイSSP-B	380	400
1809	2-929-02	ジェットボーイSSP-P	380	400
1812	3-9866-01	アイボトルNEO 100	550	630
1812	3-9866-02	アイボトルNEO 250	830	960
1812	3-9866-03	アイボトルNEO 500	1,040	1,200
1812	3-9866-04	アイボトルNEO 1000	1,470	1,700
1812	3-9866-05	アイボトルNEO 2000	3,150	3,600
1812	3-9866-06	アイボトルNEO 5000	13,100	15,000
1812	3-9866-07	アイボトルNEO 10000	21,500	25,000
1812	3-9866-11	アイボトルNEO 交換用キャップ	180	200
1812	4-934-01	アイボトルNEO 茶褐色 100	1,400	1,460
1812	4-934-02	アイボトルNEO 茶褐色 250	1,900	1,980
1812	4-934-03	アイボトルNEO 茶褐色 500	2,300	2,400
1812	4-934-04	アイボトルNEO 茶褐色 1000	3,900	4,100
1812	1-432-17	ネジロメディウム瓶 2070M/50	710	770
1812	1-432-11	ネジロメディウム瓶2070 M/100	900	940
1812	1-432-12	ネジロメディウム瓶2070 M/250	980	1,020
1812	1-432-13	ネジロメディウム瓶2070 M/500	1,350	1,410
1812	1-432-14	ネジロメディウム瓶2070 M/1000	1,680	1,760
1812	1-432-15	ネジロメディウム瓶2070 M/2000	3,750	3,890
1812	1-432-16	ネジロメディウム瓶2070 M/5000	15,650	16,800
1813	3-6004-01	広口メディウム瓶 2080M/500	1,670	1,830
1813	3-6004-02	広口メディウム瓶 2080M/1000	2,110	2,290
1813	3-6004-03	広口メディウム瓶 2080M/2000	6,050	6,310
1813	3-6004-04	広口メディウム瓶 2080M/5000	26,500	31,970
1813	3-6005-01	広口メディウム瓶 2080M/H500	6,900	7,930
1813	3-6005-02	広口メディウム瓶 2080M/H1000	7,900	9,080
1813	3-6005-03	広口メディウム瓶 2080M/H2000	10,600	12,050
1813	3-6005-04	広口メディウム瓶 2080M/H5000	47,900	54,450
1813	3-6006-01	ネジロメディウム瓶 2070H/100	2,200	2,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1813	3-6006-02	ネジロメディウム瓶 2070H/250	2,550	2,900
1813	3-6006-03	ネジロメディウム瓶 2070H/500	4,100	4,880
1813	3-6006-04	ネジロメディウム瓶 2070H/1000	4,750	5,670
1813	3-6006-05	ネジロメディウム瓶 2070H/2000	9,400	10,000
1813	3-6006-06	ネジロメディウム瓶 2070H/5000	35,000	38,000
1813	3-6007-07	交換キャップ 2070 UPP32	330	420
1813	3-6007-08	交換キャップ 2070 KPP32	120	140
1813	3-6007-01	交換キャップ2070UPP/B	195	240
1813	3-6007-02	交換シールリング青2070KPP/B	110	150
1813	3-6007-03	交換キャップ2070UPP/R	810	970
1813	3-6007-04	交換シールリング赤2070KPP/R	290	340
1813	3-6007-05	メディウム瓶用交換キャップ2080UPP	820	970
1813	3-6007-06	メディウム瓶用シールリング2080KPP	120	150
1813	3-6007-11	メディウム瓶用ガasket200CD43	1,680	2,000
1813	3-3308-01	メディウム瓶 1395-100HTC	2,170	2,280
1813	3-3308-02	メディウム瓶 1395-250HTC	2,310	2,430
1813	3-3308-03	メディウム瓶 1395-500HTC	2,870	3,010
1813	3-3308-04	メディウム瓶 1395-1LHTC	3,530	3,710
1813	3-3308-05	メディウム瓶 1395-2LHTC	8,820	9,260
1813	3-3308-06	メディウム瓶 1395-5LHTC	18,170	19,100
1814	1-4994-01	PYREXメディウム瓶 25mL	1,050	1,100
1814	1-4994-02	PYREXメディウム瓶 50mL	1,050	1,100
1814	1-4994-03	PYREXメディウム瓶 100mL	1,050	1,100
1814	1-4994-04	PYREXメディウム瓶 250mL	1,210	1,270
1814	1-4994-05	PYREXメディウム瓶 500mL	1,770	1,860
1814	1-4994-06	PYREXメディウム瓶 1000mL	2,420	2,540
1814	1-4994-07	PYREXメディウム瓶 2000mL	7,670	8,050
1814	1-4994-08	PYREXメディウム瓶 5000mL	16,800	17,600
1814	1-4994-09	PYREXメディウム瓶 10000mL	39,700	41,700
1814	1-4993-01	PYREXメディウム遮光瓶 25mL	2,040	2,150
1814	1-4993-02	PYREXメディウム遮光瓶 50mL	2,040	2,150
1814	1-4993-03	PYREXメディウム遮光瓶 100mL	2,420	2,550
1814	1-4993-04	PYREXメディウム遮光瓶 250mL	2,970	3,120
1814	1-4993-05	PYREXメディウム遮光瓶 500mL	3,410	3,580
1814	1-4993-06	PYREXメディウム遮光瓶 1000mL	4,960	5,210
1814	1-4993-07	PYREXメディウム遮光瓶 2000mL	10,500	11,030
1814	1-4993-08	PYREXメディウム遮光瓶 5000mL	38,600	40,500
1814	1-4993-09	PYREXメディウム遮光瓶10000mL	52,500	55,200
1814	2-1957-01	メディウム瓶広口 1397-500	2,730	2,870
1814	2-1957-02	メディウム瓶広口 1397-1L	3,310	3,480
1814	2-1957-03	メディウム瓶広口 1397-2L	7,140	7,500
1814	2-1956-01	メディウム瓶角型 1396-100	1,320	1,390
1814	2-1956-02	メディウム瓶角型 1396-250	1,540	1,620
1814	2-1956-03	メディウム瓶角型 1396-500	1,920	2,020
1814	2-1956-04	メディウム瓶角型 1396-1L	2,630	2,760
1814	1-4995-01	交換キャップ オレンジ GL-32	260	280
1814	1-4995-02	交換キャップ オレンジ GL-45	260	280
1814	1-4995-03	交換キャップ 口元シールリングGL-32	130	140
1814	1-4995-04	交換キャップ 口元シールリングGL-45	130	140
1814	1-4995-05	交換キャップ 赤 GL-32	660	700
1814	1-4995-06	交換キャップ 赤 GL-45	990	1,040
1814	1-8870-25	ねじ口瓶角型白 017230-1002A	1,720	1,770
1814	1-8870-06	ねじ口瓶角型 017230-2502A	1,870	1,930
1814	1-8870-07	ねじ口瓶角型 017230-5002A	2,440	2,530
1814	1-8870-08	ねじ口瓶角型 017230-10002A	3,140	3,260
1814	1-8870-09	ねじ口瓶角型 017230-100A	1,400	1,450
1814	1-8870-10	ねじ口瓶角型 017230-250A	1,550	1,610
1814	1-8870-11	ねじ口瓶角型 017230-500A	2,120	2,210
1814	1-8870-12	ねじ口瓶角型 017230-1000A	2,820	2,940
1814	1-8870-13	ねじ口瓶角型 017230-1001A	2,230	2,280
1814	1-8870-14	ねじ口瓶角型 017230-2501A	2,380	2,440

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1814	1-8870-15	ねじ口瓶角型白 017230-5001A	2,950	3,040
1814	1-8870-16	ねじ口瓶角型 017230-10001A	3,650	3,770
1815	2-075-01	ねじ口瓶丸型白 黒キャップ付 100ml	1,590	1,640
1815	2-075-09	ねじ口瓶丸白017200-1502A黒蓋	1,640	1,690
1815	2-075-02	ねじ口びん 黒キャップ付 250	1,710	1,790
1815	2-075-03	ねじ口びん 黒キャップ付 500	2,140	2,340
1815	2-075-10	ねじ口瓶丸白017200-7502A黒蓋	2,410	2,690
1815	2-075-04	ねじ口びん 黒キャップ付1000	2,740	2,990
1815	2-075-05	ねじ口びん 黒キャップ付2000	7,540	8,290
1815	2-075-11	ねじ口瓶丸白017200-35002黒蓋	14,340	16,040
1815	2-075-06	耐熱ねじ口びん 黒キャップ付5000	17,900	22,540
1815	2-075-07	耐熱ねじ口瓶 黒キャップ 10000ml	38,190	40,040
1815	2-076-12	ねじ口瓶丸白017200-2511A赤蓋	1,520	1,640
1815	2-076-01	ねじ口びん 赤キャップ付 50	1,940	2,040
1815	2-076-02	ねじ口びん 赤キャップ付 100	2,100	2,150
1815	2-076-09	ねじ口瓶丸白017200-1501A赤蓋	2,150	2,200
1815	2-076-03	ねじ口びん 赤キャップ付 250	2,220	2,300
1815	2-076-04	ねじ口びん 赤キャップ付 500	2,650	2,850
1815	2-076-10	ねじ口瓶丸白017200-7501A赤蓋	2,920	3,200
1815	2-076-05	ねじ口びん 赤キャップ付1000	3,250	3,500
1815	2-076-06	ねじ口びん 赤キャップ付2000	8,050	8,800
1815	2-076-11	ねじ口瓶丸白017200-35001赤蓋	14,850	16,550
1815	2-076-07	ねじ口びん 赤キャップ付5000	18,410	23,050
1815	2-076-08	ねじ口瓶 赤キャップ 10000ml	38,700	40,550
1815	2-077-12	ねじ口瓶丸白017200-25A青蓋	980	1,030
1815	2-077-01	ねじ口びん 青キャップ付 50	980	1,030
1815	2-077-02	ねじ口びん 青キャップ付 100	980	1,030
1815	2-077-09	ねじ口瓶丸白017200-150A青蓋	1,100	1,200
1815	2-077-03	ねじ口びん 青キャップ付 250	1,100	1,200
1815	2-077-04	ねじ口びん 青キャップ付 500	1,600	1,750
1815	2-077-10	ねじ口瓶丸白017200-750A青蓋	1,970	2,150
1815	2-077-05	ねじ口びん 青キャップ付1000	2,200	2,400
1815	2-077-06	ねじ口びん 青キャップ付2000	7,000	7,650
1815	2-077-11	ねじ口瓶丸白017200-3500青蓋	13,800	15,500
1815	2-077-07	ねじ口びん 青キャップ付5000	17,500	22,000
1815	2-077-08	耐熱ねじ口瓶 青キャップ 10000ml	37,500	39,500
1815	2-077-13	ねじ口瓶丸型白色017200-15000	53,920	59,100
1815	2-077-14	ねじ口瓶丸型白色017200-20000	84,420	92,600
1815	2-035-01	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 50ml	1,590	1,690
1815	2-035-02	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付100ml	1,590	1,640
1815	2-035-09	ねじ口瓶丸白0172001503A透明蓋	1,640	1,690
1815	2-035-03	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付250ml	1,710	1,790
1815	2-035-04	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付500ml	2,140	2,340
1815	2-035-10	ねじ口瓶丸白0172007503A透明蓋	2,410	2,690
1815	2-035-05	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 1000	2,740	2,990
1815	2-035-06	耐熱ねじ口瓶 透明キャップ付2000ml	7,540	8,290
1815	2-035-11	ねじ口瓶丸白01720035003透明蓋	14,340	16,040
1815	2-035-07	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 5000	17,900	22,540
1815	2-035-08	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付10000	38,190	40,040
1815	1-1961-01	ねじ口びん茶褐色25ml GL-25A	1,850	2,000
1815	1-1961-02	ねじ口びん茶褐色50ml GL-32A	1,850	2,000
1815	1-1961-03	ねじ口びん茶褐色100ml GL-45A	2,200	2,400
1815	1-1961-08	ねじ口瓶丸型茶 017210-150A	2,500	2,900
1815	1-1961-04	ねじ口びん茶褐色250ml GL-45A	2,700	2,950
1815	1-1961-05	ねじ口びん茶褐色500ml GL-45A	3,100	3,390
1815	1-1961-09	ねじ口瓶丸型茶 017210-750A	3,940	4,700
1815	1-1961-06	ねじ口びん茶褐色1000mlGL-45A	4,500	4,950
1815	1-1961-07	ねじ口びん茶褐色2000mlGL-45A	9,500	10,400
1815	1-1961-11	ねじ口瓶丸型茶褐色017210-3500	26,300	28,500
1815	1-1961-12	ねじ口瓶丸型茶褐色017210-5000	35,000	38,500
1815	2-7769-01	プレミアムボトル 017260-100A	5,720	7,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1815	2-7769-02	プレミアムボトル 017260-250A	5,960	7,760
1815	2-7769-03	プレミアムボトル 017260-500A	6,380	8,390
1815	2-7769-04	プレミアムボトル017260-1000A	7,750	10,450
1815	2-7769-11	プレミアムキャップ017260-451A	2,320	2,550
1815	2-7769-12	液切りリング 017260-452A	700	800
1815	1-2227-01	広口ねじ口瓶 017250-4500A	11,360	12,700
1815	1-2227-02	広口ねじ口瓶 017250-41000A	13,560	14,900
1815	1-2227-03	広口ねじ口瓶 017250-42000	16,560	18,100
1815	1-2227-04	広口ねじ口瓶 017250-45000	57,560	59,100
1816	3-9184-01	PBTねじ口キャップ 9209135	1,100	1,200
1816	3-9184-02	PBTねじ口キャップ 4660837	560	700
1817	4-2904-01	30ml クリーン処理済広口ガラス瓶	32,000	37,300
1817	4-2904-02	60ml クリーン処理済広口ガラス瓶	22,000	25,600
1817	4-2904-03	120ml クリーン処理済広口ガラス瓶	24,000	27,800
1817	4-2904-04	240ml クリーン処理済広口ガラス瓶	24,000	27,900
1817	4-2904-05	480ml クリーン処理済広口ガラス瓶	18,000	20,900
1817	4-2904-06	960ml クリーン処理済広口ガラス瓶	21,000	24,400
1817	4-2905-01	30ml バキューム処理済広口ガラス瓶	24,000	28,700
1817	4-2905-02	60ml バキューム処理済広口ガラス瓶	16,000	19,000
1817	4-2905-03	120ml バキューム処理済広口ガラス瓶	18,000	21,500
1817	4-2905-04	240ml バキューム処理済広口ガラス瓶	24,000	28,600
1817	4-2905-05	480ml バキューム処理済広口ガラス瓶	19,000	22,600
1817	4-2905-06	960ml バキューム処理済広口ガラス瓶	22,000	26,300
1818	2-4960-01	セーフティボトルQ109F0-024C	580	620
1818	2-4960-02	セーフティボトルQ111F0-012C	860	900
1818	2-4960-03	セーフティボトルQ113F0-012C	1,100	1,200
1818	2-4961-01	セーフティボトルQ109A0-024C	580	620
1818	2-4961-02	セーフティボトルQ111A0-024C	860	900
1818	2-4961-03	セーフティボトルQ113A0-012C	1,100	1,200
1818	2-4962-01	セーフティボトルQ109X-024B	580	620
1818	2-4962-02	セーフティボトルQ119X-012B	920	1,000
1818	2-4962-03	セーフティボトルQ113X-012B	1,160	1,230
1818	1-8232-01	茶褐色ガラスボトル 1671506	2,000	2,100
1818	1-8232-02	茶褐色ガラスボトル 1671515	2,480	2,610
1818	1-8232-03	茶褐色ガラスボトル 1671520	2,810	2,960
1818	1-8232-04	茶褐色ガラスボトル 1671500	3,320	3,490
1818	1-8232-05	茶褐色ガラスボトル 1671510	5,900	6,200
1818	1-973-01	セーフティねじ口瓶Q700R-002C	2,310	2,500
1818	1-973-02	セーフティねじ口瓶Q700R-003C	2,890	3,100
1818	1-973-03	セーフティねじ口瓶Q700R-004C	4,510	4,800
1818	2-4918-01	セーフティねじ口瓶Q700R-002A	2,650	2,800
1818	2-4918-02	セーフティねじ口瓶Q700R-003A	3,500	3,700
1818	2-4918-03	セーフティねじ口瓶Q700R-004A	5,400	5,700
1819	3-6293-01	大容量リザーバーボトル 264710	27,000	30,100
1822	1-7405-01	ねじ口瓶用キャップ BL60608	4,400	4,700
1822	1-7405-02	ねじ口瓶用キャップ BL60708	10,000	11,000
1822	1-7405-11	ねじ口瓶用キャップ BL61002	400	500
1822	1-7405-12	交換用シリコン製Oリング小BL61008	1,400	1,500
1822	1-7405-13	交換用シリコン製Oリング大BL61012	1,400	1,500
1822	1-7405-14	交換用閉鎖用シリコン栓 BL61030	1,300	1,400
1822	1-7395-01	ねじ口瓶用キャップ BL80024	10,000	10,500
1822	1-7395-02	ねじ口瓶用キャップ BL80036	12,000	12,500
1822	1-7395-03	ねじ口瓶用キャップ BL80048	7,300	8,000
1822	1-7427-01	ねじ口瓶用キャップ BL61208	15,500	17,000
1822	1-7427-02	ねじ口瓶用キャップ BL61408	19,500	20,500
1822	1-7427-03	スクリュージョイントセットBL62826	6,200	6,300
1822	1-7427-04	スクリュージョイントセットBL62834	6,200	6,800
1822	1-7427-06	スクリュージョイントセットBL62858	5,200	5,700
1822	1-7427-12	スクリュューキャップ BL98601	3,700	4,000
1823	1-8400-01	試薬瓶細口(栓つき) 211651402	4,200	4,500
1823	1-8400-02	試薬瓶細口(栓つき) 211651702	3,800	4,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1823	1-8400-03	試薬瓶細口(栓つき) 211652407	3,800	4,100
1823	1-8400-04	試薬瓶細口(栓つき) 211653609	4,500	4,800
1823	1-8400-05	試薬瓶細口(栓つき) 211654408	5,800	6,200
1823	1-8400-06	試薬瓶細口(栓つき) 211655404	6,600	7,000
1823	1-8400-07	試薬瓶細口(栓つき) 211656306	9,500	10,100
1823	1-8400-08	試薬瓶細口(栓つき) 211657302	28,800	30,500
1823	1-8398-01	試薬瓶広口(栓つき) 211851707	4,800	5,100
1823	1-8398-02	試薬瓶広口(栓つき) 211852403	5,100	5,400
1823	1-8398-03	試薬瓶広口(栓つき) 211853605	6,800	7,200
1823	1-8398-04	試薬瓶広口(栓つき) 211854404	8,400	8,900
1823	1-8398-05	試薬瓶広口(栓つき) 211855409	11,200	11,900
1823	1-8398-06	試薬瓶広口(栓つき) 211856302	13,300	14,100
1823	1-8398-07	試薬瓶広口(栓つき) 211857307	36,200	38,300
1823	4-5033-02	共通摺合わせ細口試薬瓶白色60ml	1,900	2,100
1823	4-5033-03	共通摺合わせ細口試薬瓶白色120ml	2,200	2,450
1823	4-5033-04	共通摺合わせ細口試薬瓶白色250ml	2,500	2,750
1823	4-5033-05	共通摺合わせ細口試薬瓶白色500ml	4,200	4,300
1823	4-5031-03	共通摺合わせ広口試薬瓶白色120ml	2,500	2,650
1823	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	3,350	3,400
1823	4-5031-05	共通摺合わせ広口試薬瓶白色500ml	4,100	4,500
1823	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	2,550	2,700
1823	4-5032-02	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色60ml	2,700	3,000
1823	4-5032-03	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色120ml	4,100	4,200
1823	4-5032-04	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色250ml	4,600	5,100
1823	4-5032-05	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色500ml	6,500	7,000
1823	4-5032-06	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色1000ml	10,700	11,000
1824	3-8260-01	大容量広口試薬瓶 5000	24,800	29,900
1824	3-8260-02	大容量広口試薬瓶 10000	38,000	45,900
1824	3-8261-01	大容量細口試薬瓶 5000	16,800	20,300
1824	3-8261-02	大容量細口試薬瓶 10000	26,000	31,400
1824	3-9177-01	細口試薬瓶 632414102050 白	900	1,100
1824	3-9177-02	細口試薬瓶 632414102100 白	950	1,200
1824	3-9177-03	細口試薬瓶 632414102250 白	1,000	1,200
1824	3-9177-04	細口試薬瓶 632414102500 白	1,200	1,500
1824	3-9177-05	細口試薬瓶 632414102940 白	2,000	2,500
1824	3-9177-06	細口試薬瓶 632414102950 白	3,000	3,700
1824	3-9178-01	細口試薬瓶 632414202050 茶	900	1,100
1824	3-9178-02	細口試薬瓶 632414202100 茶	950	1,200
1824	3-9178-03	細口試薬瓶 632414202250 茶	1,000	1,200
1824	3-9178-04	細口試薬瓶 632414202500 茶	1,200	1,500
1824	3-9178-05	細口試薬瓶 632414202940 茶	2,000	2,500
1824	3-9178-06	細口試薬瓶 632414202950 茶	3,000	3,700
1824	3-9175-01	広口試薬瓶 632414104050 白	900	1,100
1824	3-9175-02	広口試薬瓶 632414104100 白	950	1,200
1824	3-9175-03	広口試薬瓶 632414104250 白	1,000	1,200
1824	3-9175-04	広口試薬瓶 632414104500 白	1,200	1,500
1824	3-9175-05	広口試薬瓶 632414104940 白	2,000	2,400
1824	3-9175-06	広口試薬瓶 632414104950 白	3,000	3,700
1824	3-9176-01	広口試薬瓶 632414204050 茶	900	1,100
1824	3-9176-02	広口試薬瓶 632414204100 茶	950	1,200
1824	3-9176-03	広口試薬瓶 632414204250 茶	1,000	1,200
1824	3-9176-04	広口試薬瓶 632414204500 茶	1,200	1,500
1824	3-9176-05	広口試薬瓶 632414204940 茶	2,000	2,400
1824	3-9176-06	広口試薬瓶 632414204950 茶	3,000	3,700
1825	4-2783-01	1509016 100ml栓付褐色試薬瓶	2,600	2,900
1825	4-2783-02	1509017 125ml栓付褐色試薬瓶	2,600	2,900
1825	4-2783-03	1509021 250ml栓付褐色試薬瓶	3,200	3,500
1825	4-2783-04	1509024 500ml栓付褐色試薬瓶	4,900	5,300
1825	4-2783-05	15090291000ml栓付褐色試薬瓶	7,200	7,800
1825	4-2783-06	15090302000ml栓付褐色試薬瓶	11,197	12,100
1825	4-2784-01	1500016 100ml栓付試薬瓶	1,600	1,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1825	4-2784-02	1500017 125ml栓付試薬瓶	1,650	1,800
1825	4-2784-03	1500021 250ml栓付試薬瓶	1,750	1,900
1825	4-2784-04	1500024 500ml栓付試薬瓶	3,100	3,400
1825	4-2784-05	1500029 1000ml栓付試薬瓶	4,500	4,900
1825	4-2784-06	1500030 2000ml栓付試薬瓶	6,700	7,300
1828	3-8408-01	ガラス瓶12入100 9070301	1,000	1,200
1828	3-8408-02	ガラス瓶12入200 9070302	1,100	1,300
1828	3-8408-03	ガラス瓶12入350 9070303	1,150	1,300
1828	3-8408-04	ガラス瓶12入700 9070304	1,900	2,200
1828	3-8408-05	ガラス瓶12入1000 9070305	2,500	2,800
1828	3-8408-11	ガラス瓶用蓋12入 9070306	460	590
1828	3-8408-12	ガラス瓶用蓋12入 9070307	550	710
1828	3-8408-13	ガラス瓶用蓋12入 9070308	730	940
1829	1-8417-01	ガラスカップGC-16 300本	15,300	16,200
1829	1-8417-02	ガラスカップGC-18 200本	11,000	11,600
1829	1-8417-03	ガラスカップGC-21 200本	12,000	12,800
1833	2-867-01	アズラボバイアル2017-V 蓋無 百本	3,400	3,650
1833	2-868-01	アズラボバイアル2027-V 蓋無 百本	3,400	3,650
1833	2-867-02	アズラボバイアル3017-V 蓋無 百本	4,200	4,500
1833	2-867-03	アズラボバイアル4017-V 蓋無 百本	4,450	4,750
1833	2-868-03	アズラボバイアル4027-V 蓋無 百本	4,450	4,750
1833	2-867-04	アズラボバイアル6017-V 蓋無 百本	8,650	9,300
1833	2-868-04	アズラボバイアル6027-V 蓋無 百本	8,450	9,000
1833	2-867-12	バイアル用黒フタ221224-SC 百本	6,150	6,600
1833	4-617-01	3mmセプタム付き SCW223 百個	7,800	8,300
1833	4-617-02	3mmセプタム付き SCB223 百個	7,800	8,300
1833	4-617-03	3mmセプタムのみ SP2230 百個	6,000	6,400
1833	4-617-04	1.5mmセプタムのみSP2215 百個	6,000	6,400
1834	4-482-01	丸底バイアル瓶 SHSV10R 100本	4,100	4,400
1834	4-482-02	丸底バイアル瓶 SHSV20R 100本	4,600	4,900
1834	4-482-11	セプタム付アルミキャップ SAC 百個	6,900	7,400
1834	4-482-12	ヘッドスペースバイアルセプタム SFSH	5,800	6,200
1834	4-481-01	ヘッドスペースバイアルHSV10F 百本	3,800	4,000
1834	4-481-02	ヘッドスペースバイアルHSV20F 百本	4,100	4,400
1834	4-481-03	ヘッドスペースバイアルHSV20R 百本	4,100	4,400
1834	4-481-11	アルミキャップ SAC 100個	800	860
1834	4-481-12	バイアル用セプタム SPS 百個	5,800	6,200
1835	87-1004-55	硝子スクリュ-管瓶 JSV-40	5,750	5,800
1836	4-378-01	低溶出バイアル瓶2ml γ 滅菌処理 10本	6,500	7,000
1836	4-378-02	低溶出バイアル瓶5ml γ 滅菌処理 10本	6,600	7,100
1836	4-378-03	低溶出バイアル瓶 10ml γ 滅菌処理	6,800	7,300
1836	4-378-04	低溶出バイアル15ml γ 滅菌処理 10本	7,000	8,200
1836	4-378-05	低溶出バイアル20ml γ 滅菌処理 10本	7,100	7,600
1836	4-378-06	低溶出バイアル50ml γ 滅菌処理 10本	8,400	9,000
1836	4-377-01	低溶出バイアル瓶2ml超純水洗浄 10本	4,600	5,000
1836	4-377-02	低溶出バイアル瓶5ml超純水洗浄 10本	4,700	5,100
1836	4-377-03	低溶出バイアル瓶 10ml 超純水洗浄	4,800	5,200
1836	4-377-04	低溶出バイアル15ml超純水洗浄 10本	4,900	6,000
1836	4-377-05	低溶出バイアル20ml超純水洗浄 10本	5,000	5,400
1836	4-377-06	低溶出バイアル50ml超純水洗浄 10本	5,900	6,400
1837	3-6292-03	ミニバイアル W986294NG 12本	28,000	32,100
1837	3-6292-04	ミニバイアル W986298NG 12本	31,000	35,600
1837	3-6292-05	ミニバイアル W986297NG 12本	31,000	35,600
1837	3-6292-06	ミニバイアル W986299NG 12本	37,000	42,500
1837	3-6292-07	ミニバイアル W986290NG	27,000	31,000
1837	3-6292-11	ミニバイアル W240506 200個	4,500	5,100
1837	3-6292-12	ミニバイアル W240508 200個	6,700	7,700
1837	3-6292-13	ミニバイアル W240516 200個	12,400	14,000
1837	3-6292-14	ミニバイアル W240518 200個	13,500	15,200
1837	3-6292-15	ミニバイアル W240581A 120個	15,600	17,600
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	15,600	17,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1837	3-6292-17	ミニバイアル W240586A 100個	37,900	42,700
1837	3-6292-18	ミニバイアル W240588B 100個	42,700	48,100
1837	3-6291-01	ミニバイアル W986273NG 12本	24,200	27,800
1837	3-6291-02	ミニバイアル W986274NG 12本	27,500	31,600
1837	3-6291-03	ミニバイアル W986272NG 12本	33,600	38,600
1837	3-6291-04	ミニバイアル W986277NG 12本	32,900	37,800
1837	3-6291-05	ミニバイアル W986279NG 12本	33,200	38,100
1837	3-6291-06	ミニバイアル W986260NG	30,800	35,400
1837	3-6291-12	ミニバイアル 240416 100個	34,400	39,600
1837	3-6291-13	ミニバイアル 240418 100個	36,300	40,900
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	15,600	17,600
1837	3-6292-17	ミニバイアル W240586A 100個	37,900	42,700
1837	3-6292-18	ミニバイアル W240588B 100個	42,700	48,100
1837	3-6290-02	遮光ミニバイアル W986354NG	40,000	45,900
1837	3-6290-03	遮光ミニバイアル W986356NG	42,000	48,200
1837	3-6290-04	遮光ミニバイアル W986359NG	45,000	58,100
1837	3-6292-12	ミニバイアル W240508 200個	6,700	7,700
1837	3-6292-13	ミニバイアル W240516 200個	12,400	14,000
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	15,600	17,600
1837	3-6292-17	ミニバイアル W240586A 100個	37,900	42,700
1837	3-6289-02	遮光ミニバイアル W986334NG	48,200	55,300
1837	3-6289-03	遮光ミニバイアル W986336NG	50,300	57,700
1837	3-6289-04	遮光ミニバイアル W986339NG	54,300	62,100
1837	3-6291-12	ミニバイアル 240416 100個	34,400	39,600
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	15,600	17,600
1837	3-6292-17	ミニバイアル W240586A 100個	37,900	42,700
1838	1-1373-01	ミニバイアル 9590-03	17,000	19,100
1838	1-1373-02	ミニバイアル 9590-05	18,000	20,300
1838	1-1373-03	ミニバイアル 9590-10	19,000	21,400
1839	3-571-01	クリンパー CRP11	23,800	25,500
1839	3-571-02	クリンパー CRP20	23,800	25,500
1839	3-515-01	デキャッパ DCP11	19,000	20,000
1839	3-515-02	デキャッパ DCP20	19,000	20,000
1839	2-869-01	バイアル瓶2017-VH 100本	4,200	4,500
1839	2-869-11	バイアル瓶用フタ201201-SC 百個	5,600	6,000
1839	2-869-12	バイアル瓶用ボトル締機20-AJRC	28,800	30,900
1839	3-5159-01	電動クリンパ N9304500	76,000	85,000
1839	3-5159-02	電動デキャッパ N9304502	76,000	85,000
1839	3-5159-03	電動クリンパ N9304501	76,000	85,000
1839	3-5159-04	電動デキャッパ N9304503	76,000	85,000
1841	3-9526-01	バイアル1.5mL 9003481 百本	1,800	2,000
1841	3-9526-03	バイアル1.5mL 9003480 百本	1,900	2,100
1841	3-9526-11	バイアルインサート 7401066 百個	3,300	3,600
1841	3-9526-12	バイアルインサート 9003435 百個	3,300	3,600
1841	3-9526-13	バイアルインサート 4001556 百個	8,500	9,100
1841	3-9526-14	バイアルインサート 4008194 百個	2,700	2,900
1841	3-9526-15	バイアル瓶黒フタ4008209 百個	2,600	2,700
1841	3-9526-16	4008207 スクリューキャップ	5,500	6,200
1841	3-9526-17	6232178 スクリューキャップ	7,600	8,200
1841	3-9526-18	9003484 スクリューキャップ	3,400	3,700
1841	3-9526-19	4008210 穴無しスクリューキャップ	2,700	2,900
1841	3-9526-20	6266866 スクリューキャップ	2,600	2,800
1841	3-9527-01	バイアル1.5mL 9003448 百本	1,800	2,000
1841	3-9527-02	バイアル1.5mL 4662800 百本	1,950	2,100
1841	3-9527-03	バイアル1.5mL 4008247 百本	1,900	2,100
1841	3-9527-04	バイアル1.5mL 4662801 百本	2,100	2,300
1841	3-9527-11	バイアル瓶青フタ4008228 百個	2,500	2,700
1841	3-9527-12	バイアル用インサート7401744 百個	3,400	2,800
1841	3-9527-13	バイアル用インサート6093247 百個	8,900	9,500
1841	3-9527-29	4001547 マイクロインサート	3,200	3,500
1841	3-9522-01	バイアル1.5mL 6242103 百本	2,100	2,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1841	3-9522-02	オートサンプラバイアル7615715千本	20,000	21,400
1841	3-9522-03	バイアル1.5mL 6280951 百本	2,400	2,600
1841	3-9522-11	バイアル瓶黒フタ4008235 百個	4,700	5,100
1841	3-9522-13	6267111 スクリューキャップ	3,000	3,400
1841	3-9522-14	6267112 穴無スクリューキャップ	3,400	3,700
1841	3-9522-15	4008237 スクリューキャップ	6,800	7,600
1841	3-9522-16	4008236 スクリューキャップ	6,000	6,700
1841	3-9527-12	バイアル用インサート7401744 百個	3,400	2,800
1841	3-9527-13	バイアル用インサート6093247 百個	8,900	9,500
1841	3-9522-12	4008196 平底インサート	2,600	2,800
1841	3-9523-01	バイアル1.5mL 6266869 百本	2,300	2,500
1841	3-9523-02	バイアル1.5mL 6260742 百本	2,600	2,800
1841	3-9523-03	バイアル1.5mL 6260743 百本	2,800	3,000
1841	3-9527-11	バイアル瓶青フタ4008228 百個	2,500	2,700
1841	3-9520-01	バイアル4mL 9003482 百本	2,600	2,800
1841	3-9520-02	バイアル4mL 6267117 百本	2,700	2,900
1841	3-9520-03	バイアル4mL 7058142 百本	2,700	2,900
1841	3-9520-11	オートサンプラーバイアル用7510053	5,100	5,500
1841	3-9520-12	4678390 スクリューキャップ	3,400	3,800
1841	3-9520-13	6242468 スクリューキャップ	3,500	3,600
1841	3-9520-14	4008267 穴無スクリューキャップ	3,600	3,700
1841	3-9520-15	6242267 穴無スクリューキャップ	5,100	5,500
1842	3-9524-01	バイアル0.2mL 6266868 百本	8,900	9,500
1842	3-9524-02	バイアル0.3mL 4008262 百本	2,800	3,000
1842	3-9527-11	バイアル瓶青フタ4008228 百個	2,500	2,700
1842	3-9525-01	バイアル1.1mL 4008249 百本	11,000	11,800
1842	3-9525-02	バイアル0.3mL透明4008250百本	9,700	10,400
1842	3-9525-03	バイアル0.3mL茶 4008252百本	11,000	11,800
1842	3-9527-11	バイアル瓶青フタ4008228 百個	2,500	2,700
1842	3-9519-01	ヘッドスペースバイアル9003466百本	4,900	5,500
1842	3-9519-03	6290106 ヘッドスペースバイアル	6,800	7,600
1842	3-9519-02	ヘッドスペースバイアル4008270百本	5,500	6,100
1842	3-9519-11	バイアル蓋有孔 4008269 100個	6,000	6,500
1842	3-9519-12	バイアル蓋有孔 6241111 100個	10,000	10,700
1842	3-9519-13	バイアル蓋有孔 4008268 100個	12,700	13,600
1842	3-9519-14	バイアル蓋無孔 6262513 100個	6,400	6,500
1842	3-9521-01	スナップバイアル 6073833 百本	1,750	1,900
1842	3-9521-02	スナップバイアル 6270176 百本	1,950	2,000
1842	3-9521-03	スナップバイアル 6270177 百本	1,950	2,200
1842	3-9521-04	スナップバイアル 4008255 百本	10,100	11,300
1842	3-9521-05	スナップバイアル 6267115 百本	2,600	2,800
1842	3-9521-11	バイアル瓶フタ4008261 百個	2,800	3,000
1842	3-9521-12	バイアル瓶フタ4001544 百個	3,700	4,000
1842	3-9521-13	バイアル瓶フタ6073555 百個	5,800	6,200
1842	3-9527-12	バイアル用インサート7401744 百個	3,400	2,800
1842	3-9527-13	バイアル用インサート6093247 百個	8,900	9,500
1842	3-9527-14	6266872 バイアルキャップ	2,500	2,800
1842	3-9527-15	6266883 バイアルキャップ	2,200	2,400
1842	3-9527-16	4008229 バイアルキャップ	2,700	2,900
1842	3-9527-11	バイアル瓶青フタ4008228 百個	2,500	2,700
1842	3-9527-17	4008230 バイアルキャップ	2,900	3,100
1842	3-9527-18	7076778 バイアルキャップ	3,500	3,900
1842	3-9527-19	4008225 バイアルキャップ	3,500	3,800
1842	3-9527-20	4008224 バイアルキャップ	3,500	3,800
1842	3-9527-21	4008227 バイアルキャップ	4,300	4,600
1842	3-9527-22	7200809 バイアルキャップ	5,300	5,700
1842	3-9527-23	4001521 バイアルキャップ	4,800	5,200
1842	3-9527-24	4008226 バイアルキャップ	5,300	5,700
1842	3-9527-25	6242648 バイアルキャップ	68,000	75,500
1842	3-9527-26	4008218 バイアルキャップ	4,800	5,200
1842	3-9527-27	4008221 バイアルキャップ	2,000	2,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1842	3-9527-28	7930366 バイアルキャップ	2,300	2,500
1843	2-3857-01	200μバイアルMS証明-30LVW百個	16,200	17,300
1843	2-3857-02	200μバイアルMS証明-36LVW百個	16,800	17,900
1843	2-3857-03	350μバイアルMS証明-31LVW百個	13,900	14,900
1843	2-3857-04	350μバイアルMS証明-37LVW百個	15,400	16,500
1843	2-3857-05	900μバイアルMS証明-32 百本	24,000	25,600
1843	2-3857-06	900μバイアルMS証明-38 百本	24,200	25,800
1843	2-3857-07	1mlバイアルMS証明-33TR 百本	24,500	26,100
1843	2-3857-08	1mlバイアルMS証明-39TR 百本	26,400	28,200
1843	2-3857-09	2mlバイアルMS証明-341W 百本	10,900	11,700
1843	2-3857-10	2mlバイアルMS証明-401W 百本	11,400	12,200
1843	2-3857-11	2mlバイアルMS証明-351W 百本	11,000	11,800
1843	2-3857-12	2mlバイアルMS証明-411W 百本	11,700	12,500
1843	2-3857-13	2mlバイアルMS証明-S34W 百本	11,700	12,500
1843	2-3857-14	2mlバイアルMS証明-S40W 百本	12,100	12,900
1843	2-3857-15	2mlバイアルMS証明-S35W 百本	12,000	12,800
1843	2-3857-16	2mlバイアルMS証明-S41W 百本	13,500	14,400
1844	2-866-01	オートサンプラー用バイアル913-V百本	1,900	1,950
1844	2-866-02	オートサンプラー用バイアル923-V百本	2,100	2,150
1844	2-866-03	オートサンプラー用バイアル935-V百本	1,950	2,100
1844	2-866-04	オートサンプラー用バイアル945-V百本	2,300	2,350
1844	2-866-11	バイアル用青キャップ9191-SC 百個	2,600	2,650
1844	2-866-12	バイアル用青キャップ91191-SC百個	4,450	4,500
1844	2-866-13	バイアル用平底インサート300-I 百個	1,400	1,500
1844	2-866-14	バイアル用脚付インサート250-IP 百個	7,800	8,350
1844	2-866-15	セプタム 91-S 100個	1,650	1,800
1844	2-865-01	オートサンプラー用バイアル813-V百本	1,850	1,900
1844	2-865-02	オートサンプラー用バイアル823-V百本	2,100	2,200
1844	2-865-03	オートサンプラー用バイアル835-V百本	1,950	2,000
1844	2-865-04	オートサンプラー用バイアル845-V百本	2,300	2,400
1844	2-865-11	バイアル用黒キャップ8181-SC 百個	2,600	2,700
1844	2-865-12	バイアル用黒キャップ81181-SC百個	4,450	4,550
1844	2-865-13	バイアル用白キャップ8183-SC 百個	2,600	2,700
1844	2-865-14	バイアル用白キャップ81183-SC百個	4,450	4,550
1844	2-865-15	バイアル用平底インサート250-I 百個	1,350	1,400
1844	2-865-16	バイアル用脚付インサート150-IP 百個	7,800	8,000
1844	2-865-17	セプタム 81-S 100個	1,650	1,700
1845	4-1819-01	933 液体シンチレーションバイアル	20,000	21,700
1845	4-1819-02	934 液体シンチレーションバイアル	18,000	18,600
1845	2-4529-01	カウンティンバイアル986701 五百個	32,000	34,200
1845	2-4529-02	カウンティンバイアル986702 五百個	37,500	40,000
1845	2-4529-03	カウンティンバイアル986704 五百個	36,000	38,400
1845	2-4528-01	カウンティンバイアル986541 五百本	47,000	50,000
1845	2-4528-02	カウンティンバイアル986542 五百本	48,500	51,800
1845	2-4528-03	カウンティンバイアル986546 五百本	56,500	60,200
1845	2-4528-05	カウンティンバイアル986548 五百本	55,000	58,600
1845	2-4528-04	カウンティンバイアル986562 五百本	52,000	55,400
1845	2-4528-06	カウンティンバイアル986568 五百本	54,000	57,600
1845	1-2502-01	バイアル 03-337-5 500個	36,800	38,700
1845	1-2502-02	バイアル 03-337-4 500個	35,200	37,100
1845	1-2502-03	バイアル 03-337-15 500個	34,600	36,400
1845	1-2502-04	バイアル 03-337-14 500個	35,700	37,600
1847	5-126-01	アンプル熔閉器 AY-1 本体	50,000	62,000
1847	5-126-02	アンプル熔閉器用ブロー LP-30A	50,000	60,000
1847	5-124-08	アンプル管 凍結アンプル 2 50入	17,500	19,500
1847	5-124-09	アンプル管 凍結アンプル 5 50入	19,400	22,000
1847	5-124-22	アンプル管用ニューアンプルカッター 百個	4,800	5,200
1847	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,300	1,350
1847	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	880	920
1847	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	960	990
1848	4-1810-01	388 スポイト瓶	400	410

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1848	4-1810-02	389 スポイト瓶	470	490
1848	4-1810-03	391 スポイト瓶	540	580
1848	4-1810-04	392 スポイト瓶	700	720
1848	4-1810-05	393 スポイト瓶	780	850
1849	1-4529-01	ステンレス深型組バット ミニ	530	570
1849	1-4529-02	ステンレス深型組バット 0号	670	730
1849	1-4529-03	ステンレス深型組バット S号	1,050	1,150
1849	1-4529-04	ステンレス深型組バット MO号	580	630
1849	1-4529-05	ステンレス深型組バット 1号	1,150	1,250
1849	1-4529-06	ステンレス深型組バット 2号	1,300	1,400
1849	1-4529-07	ステンレス深型組バット 3号	1,500	1,650
1849	1-4529-08	ステンレス深型組バット 4号	1,600	1,750
1849	1-4529-09	ステンレス深型組バット 5号	1,850	2,000
1849	1-4529-10	ステンレス深型組バット 6号	2,200	2,400
1849	1-4529-11	ステンレス深型組バット 7号	2,500	2,700
1849	1-4529-12	ステンレス深型組バット 8号	2,700	2,900
1849	1-4529-13	ステンレス深型組バット 9号	2,950	3,200
1849	1-4529-14	ステンレス深型組バット 10号	4,000	4,350
1849	1-4529-15	ステンレス深型組バット 11号	4,800	5,150
1849	1-4529-16	ステンレス深型組バット 12号	6,250	6,750
1849	1-4529-17	ステンレス深型組バット 13号	7,800	8,450
1849	1-4529-18	ステンレス深型組バット 14号	12,000	13,000
1849	1-4529-19	ステンレス深型組バット 16号	18,700	20,200
1849	1-4530-01	ステンレス深型組バット用フタ ミニ用	360	390
1849	1-4530-02	ステンレス深型組バット用フタ 0号用	380	410
1849	1-4530-03	ステンレス深型組バット用フタ S号用	400	430
1849	1-4530-04	ステンレス深型組バット用フタ MO号用	380	410
1849	1-4530-05	ステンレス深型組バット用フタ 1号用	440	480
1849	1-4530-06	ステンレス深型組バット用フタ 2号用	470	510
1849	1-4530-07	ステンレス深型組バット用フタ 3号用	530	570
1849	1-4530-08	ステンレス深型組バット用フタ 4号用	700	760
1849	1-4530-09	ステンレス深型組バット用フタ 5号用	850	920
1849	1-4530-10	ステンレス深型組バット用フタ 6号用	1,050	1,150
1849	1-4530-11	ステンレス深型組バット用フタ 7号用	1,200	1,300
1849	1-4530-12	ステンレス深型組バット用フタ 8号用	1,300	1,400
1849	1-4530-13	ステンレス深型組バット用フタ 9号用	1,400	1,500
1849	1-4530-14	ステンレス深型組バット用フタ 10号用	1,700	1,850
1849	1-4530-15	ステンレス深型組バット用フタ 11号用	2,200	2,400
1849	1-4530-16	ステンレス深型組バット用フタ 12号用	2,600	2,800
1849	1-4530-17	ステンレス深型組バット用フタ 13号用	3,150	3,400
1849	1-4530-18	ステンレス深型組バット用フタ 14号用	3,550	3,850
1849	1-4530-19	ステンレス深型組バット用フタ 16号用	4,450	4,800
1851	1-8677-01	エコクリーン 深型組バット 1号	2,710	3,000
1851	1-8677-02	エコクリーン 深型組バット 2号	2,910	3,230
1851	1-8677-03	エコクリーン 深型組バット 3号	3,250	3,600
1851	1-8677-04	エコクリーン 深型組バット 4号	3,900	4,290
1851	1-8677-05	エコクリーン 深型組バット 5号	4,440	4,890
1851	1-8677-06	エコクリーン 深型組バット 6号	5,250	5,750
1851	1-8677-07	エコクリーン 深型組バット 7号	5,820	6,420
1851	1-8677-08	エコクリーン 深型組バット 8号	6,660	7,330
1851	1-8677-09	エコクリーン 深型組バット 9号	7,360	8,080
1851	4-5016-01	抗菌深型組バット1号	2,100	2,580
1851	4-5016-02	抗菌深型組バット3号	2,700	3,290
1851	4-5016-03	抗菌深型組バット5号	4,000	4,920
1851	4-5016-04	抗菌深型組バット7号	5,600	6,780
1851	4-5016-05	抗菌深型組バット9号	6,600	8,020
1851	1-6171-01	メモ付きステン深型バット 1号	1,900	2,100
1851	1-6171-02	メモ付きステン深型バット 2号	2,000	2,200
1851	1-6171-03	メモ付きステン深型バット 3号	2,500	2,750
1851	1-6171-04	メモ付きステン深型バット 4号	2,600	2,900
1851	1-6171-05	メモ付きステン深型バット 5号	2,900	3,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1851	1-6171-06	メモ付きステン深型バット 6号	3,300	3,650
1851	1-6171-07	メモ付きステン深型バット 7号	3,700	4,100
1851	5-173-08	ステン蓋付バット NO. 1	2,900	3,150
1851	5-173-09	ステン蓋付バット NO. 2	3,300	3,550
1851	5-173-10	ステン蓋付バット NO. 3	3,700	3,950
1851	5-173-11	ステン蓋付バット NO. 4	4,500	4,750
1851	5-173-12	ステン蓋付バット NO. 5	5,700	6,150
1851	5-173-13	ステン蓋付バット NO. 6	6,900	7,350
1852	1-4533-01	ステンレスバット蓋付き(仲子入り)2ツ入	4,000	4,500
1852	1-4533-02	ステンレスバット蓋付き(仲子入)4ツ入角	7,300	8,200
1852	1-4533-03	ステンレスバット蓋付き(仲子入り)6ツ入	9,700	10,900
1852	1-4532-01	ステンレスバット蓋付き(仲子入り)3ツ入	3,750	3,950
1852	1-4532-02	ステンレスバット蓋付き(仲子入)4ツ入長	4,800	5,050
1852	1-4532-03	ステンレスバット蓋付き(仲子入)4ツ入角	4,800	5,050
1852	1-4532-04	ステンレスバット蓋付き(仲子入)8ツ入角	8,550	9,000
1852	1-7943-01	フック付コンテナ 7号	7,300	7,500
1852	1-7943-02	フック付コンテナ 8号	8,000	8,250
1852	1-7943-03	フック付コンテナ 9号	8,400	8,700
1852	1-7943-04	フック付コンテナ 10号	10,500	11,100
1852	6-6245-01	ステンバット(手付き) 本体 小	13,600	14,200
1852	6-6245-02	ステンバット(手付き) 本体 中	16,000	16,650
1852	6-6245-03	ステンバット(手付き) 本体 大	17,950	18,600
1852	6-6245-04	ステンバット(手付き) 蓋 小	4,850	5,240
1852	6-6245-05	ステンバット(手付き) 蓋 中	5,670	6,120
1852	6-6245-06	ステンバット(手付き) 蓋 大	6,880	7,430
1853	4-5014-01	抗菌角バット3枚取	12,200	14,480
1853	4-5014-02	抗菌角バット6枚取	6,800	8,420
1853	4-5014-03	抗菌角バット12枚取	3,300	4,120
1853	4-5014-04	抗菌角バット15枚取	2,700	3,380
1853	4-5014-05	抗菌角バットキャビネット	1,500	1,860
1853	4-5014-06	抗菌角バット手札型	1,200	1,460
1854	1-4534-01	ステンレス角型バット 手札	600	670
1854	1-4534-02	ステンレス角型バット キャビネ	700	780
1854	1-4534-03	ステンレス角型バット 15枚取り	1,400	1,550
1854	1-4534-04	ステンレス角型バット 12枚取り	1,600	1,750
1854	1-4534-05	ステンレス角型バット 6枚取り	3,400	3,750
1854	1-4534-06	ステンレス角型バット 3枚取り	6,900	7,550
1854	1-4534-07	ステンレス角型バット 2枚取り	15,000	16,500
1855	1-8678-01	エコクリーン 浅型バット 9インチ	2,070	2,280
1855	1-8678-02	エコクリーン 浅型バット 10インチ	2,300	2,540
1855	1-8678-03	エコクリーン 浅型バット 11インチ	2,740	3,020
1855	1-8678-04	エコクリーン 浅型バット 12インチ	3,210	3,540
1855	1-8678-05	エコクリーン 浅型バット 14インチ	3,940	4,320
1855	1-8678-06	エコクリーン 浅型バット 15インチ	4,320	4,750
1855	1-8678-07	エコクリーン 浅型バット 16インチ	5,610	6,190
1856	1-8676-01	エコクリーン 角バット 3枚取	14,360	15,820
1856	1-8676-02	エコクリーン 角バット 4枚取	12,300	13,520
1856	1-8676-03	エコクリーン 角バット 6枚取	8,020	8,920
1856	1-8676-04	エコクリーン 角バット 8枚取	6,040	6,620
1856	1-8676-05	エコクリーン 角バット 10枚取	5,000	5,670
1856	1-8676-06	エコクリーン 角バット 12枚取	4,470	4,890
1856	1-8676-07	エコクリーン 角バット 15枚取	3,940	4,320
1856	1-8676-08	エコクリーン 角バット 18枚取	3,410	3,740
1856	1-8676-09	エコクリーン 角バット 21枚取	3,080	3,400
1856	1-8676-10	エコクリーン 角バット キャビネット	2,720	2,990
1856	1-8676-11	エコクリーン 角バット 手札型	2,270	2,510
1857	1-7471-01	ステンレスメッシュバット 21枚取	4,900	5,000
1857	1-7471-02	ステンレスメッシュバット 18枚取	5,900	6,000
1857	1-7471-03	ステンレスメッシュバット 15枚取	6,100	6,300
1857	1-7471-04	ステンレスメッシュバット 12枚取	6,900	7,100
1857	1-7471-05	ステンレスメッシュバット 10枚取	8,200	8,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1857	1-7471-06	ステンレスメッシュバット 8枚取	9,700	9,900
1857	1-7471-07	ステンレスメッシュバット 6枚取	12,800	13,200
1857	1-4536-01	ステンレスミキシングボール 15型	800	920
1857	1-4536-02	ステンレスミキシングボール 18型	890	1,030
1857	1-4536-03	ステンレスミキシングボール 24型	1,360	1,570
1857	1-4536-04	ステンレスミキシングボール 30型	2,100	2,430
1857	1-4536-05	ステンレスミキシングボール 36型	3,300	3,800
1859	1-2739-04	ミニカゴ角 135mm	690	880
1859	1-2739-05	ミニカゴ角 160mm	920	1,060
1859	1-2739-06	ミニカゴ角 180mm	1,050	1,210
1859	1-7470-01	18-8メッシュボール15cm	1,900	2,100
1859	1-7470-02	18-8メッシュボール18cm	2,150	2,350
1859	1-7470-03	18-8メッシュボール21cm	2,650	2,900
1859	1-7470-04	18-8メッシュボール24cm	3,250	3,500
1859	1-7470-05	18-8メッシュボール27cm	5,200	5,600
1859	1-7470-06	18-8メッシュボール30cm	5,800	6,500
1860	1-4527-21	ステンレスポット10cm	1,800	2,100
1860	1-4527-22	ステンレスポット12cm	2,200	2,550
1860	1-4527-23	ステンレスポット14cm	2,800	3,250
1860	1-4527-24	ステンレスポット16cm	3,600	4,150
1860	1-4527-25	ステンレスポット18cm	4,500	5,200
1860	1-4527-26	ステンレスポット20cm手付	4,950	5,700
1860	1-4527-27	ステンレスポット22cm手付	6,500	7,500
1860	1-4527-28	ステンレスポット24cm手付	7,700	8,850
1860	1-4527-10	ステンレスポット 30cm 21L 手付	15,600	18,000
1860	1-4527-11	ステンレスポット 33cm 26L 手付	24,600	28,300
1860	1-4527-12	ステンレスポット 36cm 36L 手付	28,800	33,200
1860	1-4527-13	ステンレスポット 40cm 48L 手付	34,000	39,100
1861	5-186-01	ステン角型ポット NO. 0 フタ付き	2,100	2,570
1861	5-186-02	ステン角型ポット NO. 2 フタ付き	2,680	3,230
1861	5-186-03	ステン角型ポット NO. 4 フタ付き	3,380	3,960
1861	5-186-04	ステン角型ポット NO. 6 フタ付き	4,200	4,930
1861	5-188-01	ステン万能缶(湿布缶)大120×150	4,100	5,050
1861	5-188-02	ステンレス万能缶(湿布缶)中90×110	2,550	3,150
1861	5-188-03	ステンレス万能缶(湿布缶)小80×100	2,350	2,900
1861	5-188-04	ステンレス万能缶(湿布缶)特小60×80	2,100	2,600
1862	4-5627-01	角型パッキン式タンク 10型	6,500	6,700
1862	4-5627-02	角型パッキン式タンク 12型	7,300	7,500
1862	4-5627-03	角型パッキン式タンク 13型	8,400	8,650
1862	4-5627-04	角型パッキン式タンク 15型	9,700	10,000
1862	4-5627-05	角型パッキン式タンク 16型	11,000	11,300
1862	4-5627-06	角型パッキン式タンク 18型	13,000	13,400
1862	4-5627-07	角型パッキン式タンク 19型	16,000	16,500
1862	4-5627-08	角型パッキン式タンク 21型	18,000	18,500
1862	4-5627-09	角型パッキン式タンク 24型	25,000	25,800
1862	4-5627-10	角型パッキン式タンク 27型	33,000	34,000
1862	4-5627-11	角型パッキン式タンク 30型	40,000	41,200
1862	4-5627-12	角型パッキン式タンク 33型	60,000	61,800
1862	4-5627-13	角型パッキン式タンク 36型	72,000	74,000
1863	1-8467-03	ステンレス容器 No. 0010	1,650	1,690
1863	1-8467-04	ステンレス容器 No. 0020	2,860	3,180
1864	4-1361-04	54CC-1 ステンレスサンプルカップ	440	500
1864	4-1361-14	54CC-10 ステンレスサンプルカップ	3,900	4,460
1864	2-9547-01	ステンレスコップ 歯科タイプ 200cc	1,040	1,140
1864	2-9547-02	ステンレスコップ 薬配タイプ 100cc	800	900
1864	2-9547-03	ステンレスコップ 薬配タイプ 200cc	1,100	1,400
1865	3-8850-02	ステンレス角型容器 No. 4	2,000	2,200
1865	3-8850-03	ステンレス角型容器 No. 5	2,300	2,500
1865	3-8850-04	ステンレス角型容器 No. 6	2,700	2,900
1865	3-8850-05	ステンレス角型容器 No. 6-1	3,200	3,400
1865	3-8850-06	ステンレス角型容器 No. 6-2	3,900	4,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1865	3-8850-07	ステンレス角型容器 No. 7	4,200	4,500
1865	3-8850-08	ステンレス角型容器 No. 8	4,300	4,600
1865	3-8850-09	ステンレス角型容器 No. 9	4,300	4,600
1865	4-5624-01	フリージング丸シール容器 10型	430	500
1865	4-5624-02	フリージング丸シール容器 14型	580	660
1865	4-5624-03	フリージング丸シール容器 17型	750	830
1865	4-5622-01	フリージング角シール容器(浅型) 12型	670	790
1865	4-5622-02	フリージング角シール容器(浅型) 15型	930	1,080
1865	4-5622-03	フリージング角シール容器(浅型) 18型	1,200	1,390
1865	4-5622-04	フリージング角シール容器(浅型) 220型	2,600	2,950
1865	4-5622-05	フリージング角シール容器(浅型) 260型	3,500	3,920
1865	4-5622-06	フリージング角シール容器(浅型) 310型	4,500	5,030
1865	4-5623-01	フリージング角シール容器 深 12型	970	1,110
1865	4-5623-02	フリージング角シール容器 深 15型	1,400	1,540
1865	4-5623-03	フリージング角シール容器 深 18型	1,800	1,980
1865	4-5623-04	フリージング角シール容器 深 220型	3,700	4,120
1865	4-5623-05	フリージング角シール容器 深 260型	4,900	5,430
1865	4-5623-06	フリージング角シール容器 深310型	6,200	6,880
1866	4-5625-01	ステンレスタンク ST-24 10L	7,000	8,400
1866	4-5625-02	ステンレスタンク ST-27 15L	8,500	10,200
1866	4-5625-03	ステンレスタンク ST-30 20L	10,200	12,300
1866	4-5625-04	ステンレスタンク ST-33 25L	12,500	15,000
1866	4-5625-05	ステンレスタンク ST-36 36L	15,200	18,300
1866	4-5625-06	ステンレスタンク ST-39 45L	18,200	21,900
1866	5-157-01	ステン大型タンク(フタ付き)ST-43	22,800	27,400
1866	5-157-02	ステン大型タンク(フタ付き)ST-47	28,000	33,600
1866	5-157-03	ステン大型タンク(フタ付き)ST-47H	31,000	37,200
1866	5-157-14	ステン大型タンク(フタ付) ST-565	47,600	57,100
1866	5-157-15	ステン大型タンク(フタ付)ST-565H	56,000	67,200
1867	4-2950-01	ST-CZ-24 カードホルダー付き容器	14,000	16,800
1867	4-2950-02	ST-CZ-27 カードホルダー付き容器	15,600	18,800
1867	4-2950-03	ST-CZ-30 カードホルダー付き容器	17,200	20,700
1867	4-2950-04	ST-CZ-33 カードホルダー付き容器	19,500	23,500
1867	4-2950-05	ST-CZ-36 カードホルダー付き容器	22,200	26,700
1867	4-2950-06	ST-CZ-39 カードホルダー付き容器	25,100	30,200
1867	4-2950-07	ST-CZ-39H カドホルダ付き容器	27,300	32,800
1867	4-2950-08	ST-CZ-43 カードホルダー付き容器	29,800	35,800
1867	4-2950-09	ST-CZ-43H カドホルダ付き容器	31,900	38,300
1867	4-2950-10	ST-CZ-47 カードホルダー付き容器	34,900	41,900
1867	4-2950-11	ST-CZ-47H カドホルダ付き容器	38,000	45,700
1867	4-2951-01	CTH-CZ-24 カドホルダ付き容器	18,700	22,500
1867	4-2951-02	CTH-CZ-27 カドホルダ付き容器	20,100	24,200
1867	4-2951-03	CTH-CZ-30 カドホルダ付き容器	21,500	25,900
1867	4-2951-04	CTH-CZ-33 カドホルダ付き容器	25,400	30,500
1867	4-2951-05	CTH-CZ-36 カドホルダ付き容器	29,200	35,100
1867	4-2951-06	CTH-CZ-39 カドホルダ付き容器	32,100	38,600
1867	4-2951-07	CTH-CZ-39H カドホルダ付き容器	34,300	41,200
1867	4-2951-08	CTH-CZ-43 カドホルダ付き容器	38,000	45,700
1867	4-2951-09	CTH-CZ-43H カドホルダ付き容器	40,200	48,300
1867	4-2951-10	CTH-CZ-47 カドホルダ付き容器	45,600	54,800
1867	4-2951-11	CTH-CZ-47H カドホルダ付き容器	48,500	58,300
1867	4-2952-01	CTL-CZ-24 カドホルダ付き容器	23,300	28,000
1867	4-2952-02	CTL-CZ-27 カドホルダ付き容器	24,700	29,700
1867	4-2952-03	CTL-CZ-30 カドホルダ付き容器	26,100	31,400
1867	4-2952-04	CTL-CZ-33 カドホルダ付き容器	31,000	37,200
1867	4-2952-05	CTL-CZ-36 カドホルダ付き容器	35,600	42,800
1867	4-2952-06	CTL-CZ-39 カドホルダ付き容器	39,100	47,000
1867	4-2952-07	CTL-CZ-39H カドホルダ付き容器	41,300	49,600
1867	4-2952-08	CTL-CZ-43 カドホルダ付き容器	44,600	53,600
1867	4-2952-09	CTL-CZ-43H カドホルダ付き容器	46,800	56,200
1867	4-2952-10	CTL-CZ-47 カドホルダ付き容器	53,100	63,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1867	4-2952-11	CTL-CZ-47H カドホルダ付き容器	55,800	67,000
1867	4-2953-01	STB-CZ-24 カドホルダ付き容器	14,600	17,600
1867	4-2953-02	STB-CZ-27 カドホルダ付き容器	16,200	19,500
1867	4-2953-03	STB-CZ-30 カドホルダ付き容器	17,900	21,500
1867	4-2953-04	STB-CZ-33 カドホルダ付き容器	20,100	24,200
1867	4-2954-01	CTB-CZ-24 カドホルダ付き容器	19,600	23,600
1867	4-2954-02	CTB-CZ-27 カドホルダ付き容器	21,100	25,400
1867	4-2954-03	CTB-CZ-30 カドホルダ付き容器	22,500	27,000
1867	4-2954-04	CTB-CZ-33 カドホルダ付き容器	26,400	31,700
1867	4-2955-01	CTLB-CZ-24 カドホルダ付き容器	24,500	29,500
1867	4-2955-02	CTLB-CZ-27 カドホルダ付き容器	25,900	31,100
1867	4-2955-03	CTLB-CZ-30 カドホルダ付き容器	27,300	32,800
1867	4-2955-04	CTLB-CZ33 カドホルダ付き容器	32,200	38,700
1867	4-2939-01	STB-M-18 目盛付き汎用容器	8,100	9,700
1867	4-2939-02	STB-M-21 目盛付き汎用容器	9,300	11,200
1867	4-2939-03	STB-M-24 目盛付き汎用容器	10,500	12,700
1867	4-2939-04	STB-M-27 目盛付き汎用容器	12,500	15,000
1867	4-2939-05	STB-M-30 目盛付き汎用容器	14,200	17,100
1867	4-2939-06	STB-M-33 目盛付き汎用容器	16,400	19,700
1867	4-2940-01	CTB-M-18 目盛付き汎用容器	12,100	14,600
1867	4-2940-02	CTB-M-21 目盛付き汎用容器	13,600	16,400
1867	4-2940-03	CTB-M-24 目盛付き汎用容器	15,500	18,700
1867	4-2940-04	CTB-M-27 目盛付き汎用容器	17,400	20,900
1867	4-2940-05	CTB-M-30 目盛付き汎用容器	18,800	22,600
1867	4-2940-06	CTB-M-33 目盛付き汎用容器	22,700	27,300
1867	4-2941-03	CTLB-M-24 目盛付き汎用容器	20,400	24,500
1867	4-2941-04	CTLB-M-27 目盛付き汎用容器	22,200	26,700
1867	4-2941-05	CTLB-M-30 目盛付き汎用容器	23,600	28,400
1867	4-2941-06	CTLB-M-33 目盛付き汎用容器	28,500	34,200
1868	5-145-13	密閉式タンク 把手 CTH-18	8,200	9,900
1868	5-145-01	密閉式タンク 把手 CTH-21	9,600	11,500
1868	5-145-02	密閉式タンク 把手 CTH-24	11,600	13,900
1868	5-145-03	密閉式タンク 把手 CTH-27	13,000	15,600
1868	5-145-04	密閉式タンク 把手 CTH-30	14,600	17,500
1868	5-145-05	密閉式タンク 把手 CTH-33	18,400	22,100
1868	5-145-06	密閉式タンク 把手 CTH-36	22,300	26,800
1868	5-145-07	密閉式タンク 把手 CTH-39	25,200	30,300
1868	5-145-08	密閉式タンク 把手 CTH-43	31,000	37,200
1868	5-145-09	密閉式タンク 把手 CTH-47	38,600	46,300
1868	5-145-10	密閉式タンク 把手 CTH-47H	41,600	49,900
1868	5-145-31	密閉式タンク CTH-565	61,400	73,700
1868	5-145-32	密閉式タンク CTH-565H	69,000	83,800
1868	2-8182-01	密閉式タンク CTH-24-316L	16,400	19,700
1868	2-8182-02	密閉式タンク CTH-30-316L	20,000	24,000
1868	2-8182-03	密閉式タンク CTH-36-316L	30,000	36,000
1868	2-8182-04	密閉式タンク CTH-43-316L	39,500	47,400
1868	5-149-01	密閉式タンクバンドタイプ CTL-24	16,400	19,700
1868	5-149-09	密閉式タンクバンドタイプ CTL-27	17,600	21,100
1868	5-149-02	密閉式タンクバンドタイプ CTL-30	19,000	22,800
1868	5-149-10	密閉式タンクバンドタイプ CTL-33	24,000	28,800
1868	5-149-03	密閉式タンクバンドタイプ CTL-36	28,600	34,300
1868	5-149-11	密閉式タンクバンドタイプ CTL-39	32,200	38,700
1868	5-149-04	密閉式タンクバンドタイプ CTL-43	37,800	45,400
1868	5-149-05	密閉式タンクバンドタイプ CTL-47	46,300	55,500
1868	5-149-06	密閉式タンクバンドタイプ CTL-47H	49,000	58,800
1868	5-149-17	密閉式タンク CTL-565	64,000	76,800
1868	5-149-18	密閉式タンク CTL-565H	71,600	85,900
1868	2-8183-01	密閉式タンク CTL-24-316L	23,000	27,600
1868	2-8183-02	密閉式タンク CTL-30-316L	25,700	30,900
1868	2-8183-03	密閉式タンク CTL-36-316L	39,300	47,200
1868	2-8183-04	密閉式タンク CTL-43-316L	49,000	58,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1869	1-7504-01	南京錠付密閉式タンク CTLK-24	19,000	22,800
1869	1-7504-02	南京錠付密閉式タンク CTLK-27	20,300	24,400
1869	1-7504-03	南京錠付密閉式タンク CTLK-30	21,600	26,000
1869	1-7504-04	南京錠付密閉式タンク CTLK-33	26,700	32,000
1869	1-7504-05	南京錠付密閉式タンク CTLK-36	31,200	37,500
1869	1-7504-06	南京錠付密閉式タンク CTLK-39	34,800	41,800
1869	1-7504-07	南京錠付密閉式タンク CTLK-43	40,400	48,500
1869	1-7504-08	南京錠付密閉式タンク CTLK-47	48,800	58,600
1869	1-7504-09	南京錠付密閉式タンク CTLK-47H	51,600	62,000
1869	1-2777-01	ステンレス保存容器CTH-PTFE-21	20,400	26,900
1869	1-2777-02	ステンレス保存容器CTH-PTFE-24	24,000	31,700
1869	1-2777-03	ステンレス保存容器CTH-PTFE-30	31,000	40,900
1869	1-2777-04	ステンレス保存容器CTH-PTFE-36	38,000	50,100
1870	5-147-06	密閉タンク CTB-18	9,200	11,000
1870	5-147-01	密閉式タンク 吊下げCTB-21	10,600	12,700
1870	5-147-02	密閉式タンク 吊下げCTB-24	12,600	15,100
1870	5-147-03	密閉式タンク 吊下げCTB-27	14,000	16,800
1870	5-147-04	密閉式タンク 吊下げCTB-30	15,500	18,600
1870	5-147-05	密閉式タンク 吊下げCTB-33	19,400	23,300
1870	5-399-11	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-18	1,100	1,450
1870	5-399-01	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-21	1,300	1,700
1870	5-399-02	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-24	1,600	2,100
1870	5-399-03	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-27	1,800	2,350
1870	5-399-04	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-30	2,000	2,600
1870	5-399-05	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-33	2,300	3,000
1870	5-399-06	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-36	2,800	3,650
1870	5-399-07	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-39	3,400	4,400
1870	5-399-08	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-43	3,600	4,700
1870	5-399-09	密閉タンク用シリコンパッキンPQA-47	3,900	5,100
1870	5-399-12	密閉タンク用シリコンパッキンPQB565	6,600	8,600
1870	3-8419-01	下部取っ手付汎用容器 STBD-18	8,700	10,500
1870	3-8419-02	下部取っ手付汎用容器 STBD-21	10,000	12,000
1870	3-8419-03	下部取っ手付汎用容器 STBD-24	12,000	14,400
1870	3-8419-04	下部取っ手付汎用容器 STBD-27	13,000	15,600
1870	3-8419-05	下部取っ手付汎用容器 STBD-30	15,000	18,000
1870	3-8419-06	下部取っ手付汎用容器 STBD-33	18,000	21,600
1870	3-8420-01	下部取っ手付汎用容器 STBDF-18	10,000	12,000
1870	3-8420-02	下部取っ手付汎用容器 STBDF-21	12,000	14,500
1870	3-8420-03	下部取っ手付汎用容器 STBDF-24	13,000	15,700
1870	3-8420-04	下部取っ手付汎用容器 STBDF-27	15,000	18,100
1870	3-8420-05	下部取っ手付汎用容器 STBDF-30	16,000	19,200
1870	3-8420-06	下部取っ手付汎用容器 STBDF-33	19,000	22,800
1871	4-3010-05	密閉式タンク 57016	10,450	11,850
1871	4-3010-06	密閉式タンク 57018	12,200	13,950
1871	4-3010-01	密閉式タンク 57021 7L	14,800	16,750
1871	4-3010-02	密閉式タンク 57024 10L	16,950	19,150
1871	4-3010-03	密閉式タンク 57027 15L	23,450	26,450
1871	4-3010-04	密閉式タンク 57030 20L	30,100	34,000
1871	4-3010-07	密閉式タンク 57033	40,250	45,600
1871	2-8256-01	ステンレス密閉容器 CTH-21-EP	24,600	46,500
1871	2-8256-02	ステンレス密閉容器 CTH-24-EP	28,600	51,600
1871	2-8256-03	ステンレス密閉容器 CTH-30-EP	35,000	61,600
1872	2-343-01	フッ素コーティング密閉タンクFB-7	25,000	27,400
1872	2-343-02	フッ素コーティング密閉タンクFB-10	31,000	33,900
1872	2-343-03	フッ素コーティング密閉タンクFB-15	38,500	41,900
1872	2-343-04	フッ素コーティング密閉タンクFB-20	46,000	49,700
1872	2-343-05	フッ素コーティング密閉タンクFB-25	56,000	60,700
1872	2-344-01	密閉タンクFBT-7/PTFEパッキン	60,000	65,000
1872	2-344-02	密閉タンクFBT-10/PTFEパッキン	78,000	84,000
1872	2-344-04	密閉タンクFBT-20/PTFEパッキン	114,000	121,600
1872	6-7055-01	テーパータンク TP-CTH-24	12,600	15,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1872	6-7055-02	テーパータンク TP-CTH-27	14,600	17,500
1872	6-7055-03	テーパータンク TP-CTH-30	16,000	19,200
1872	6-7055-04	テーパータンク TP-CTH-33	20,400	24,500
1872	6-7055-05	テーパータンク TP-CTH-36	24,200	29,000
1872	6-7055-06	テーパータンク TP-CTH-39	27,600	33,100
1872	6-7055-07	テーパータンク TP-CTH-43	34,200	41,000
1872	6-7055-08	テーパータンク TP-CTH-47	42,600	51,100
1872	6-7055-09	テーパータンク TP-CTH-47H	47,400	56,900
1872	6-7055-10	テーパータンク TP-CTH-565	69,000	82,800
1872	6-7055-11	テーパータンク TP-CTH-565H	80,400	96,500
1872	4-5013-01	テーパ型ステンレスタンク TPST24	7,600	9,200
1872	4-5013-02	テーパ型ステンレスタンク TPST27	9,400	11,300
1872	4-5013-03	テーパ型ステンレスタンク TPST30	11,400	13,700
1872	4-5013-04	テーパ型ステンレスタンク TPST33	13,600	16,300
1872	4-5013-05	テーパ型ステンレスタンク TPST36	16,600	19,900
1872	4-5013-06	テーパ型ステンレスタンク TPST39	19,600	23,500
1872	4-5013-07	テーパ型ステンレスタンク TPST43	24,800	29,800
1872	4-5013-08	テーパ型ステンレスタンク TPST47	31,000	37,200
1872	4-5013-09	テーパ型ステンレスタンクTPST47H	34,200	41,000
1872	4-5013-10	テーパ型ステンレスタンクTPST565	52,300	62,800
1872	4-5013-11	テーパステンレスタンクTPST565H	62,800	75,400
1873	2-110-01	ステンレス容器KTT-ST-30	85,000	93,500
1873	2-110-02	ステンレス容器KTT-ST-36	88,500	97,400
1873	2-110-03	ステンレス容器KTT-ST-43	98,600	108,500
1873	2-110-04	ステンレス容器KTT-ST-47H	116,000	127,600
1873	2-110-05	ステンレス容器KTT-ST-565	164,000	180,400
1873	2-110-06	ステンレス容器KTT-ST-565H	172,000	189,200
1873	2-111-01	ステンレス容器KTT-ST-30-BV	140,000	154,000
1873	2-111-02	ステンレス容器KTT-ST-36-BV	145,000	159,500
1873	2-111-03	ステンレス容器KTT-ST-43-BV	155,000	170,500
1873	2-111-04	ステンレス容器KTT-ST-47H-BV	172,000	189,200
1873	5-192-01	ステンバケツ BA-10	14,700	17,700
1873	5-192-02	ステンバケツ BA-15	16,500	19,800
1873	5-192-03	ステンバケツ BA-20	19,000	22,800
1874	7-5006-01	バケツ 10L 307×195	10,300	11,460
1874	7-5006-02	バケツ 14L 330×195	12,900	14,200
1874	7-5006-03	バケツ 10L用蓋	3,570	4,030
1874	7-5006-04	バケツ 14L用蓋	3,860	4,370
1874	1-8267-01	蛇口付容器CTH-W-24	22,300	26,800
1874	1-8267-02	蛇口付容器CTH-W-30	26,170	31,500
1874	1-8267-03	蛇口付容器CTH-W-36	32,660	39,200
1874	1-6191-01	角型蛇口付タンク 27cm	37,400	45,200
1874	1-6191-02	角型蛇口付タンク 30cm	42,900	52,400
1875	2-8225-01	ステンレスバルブ付タンク STV-18	24,700	32,800
1875	2-8225-02	ステンレスバルブ付タンク STV-21	26,600	35,300
1875	2-8225-03	ステンレスバルブ付タンク STV-24	29,500	39,200
1875	2-8225-04	ステンレスバルブ付タンク STV-27	35,700	47,400
1875	2-8225-05	ステンレスバルブ付タンク STV-30	38,000	50,400
1875	2-8225-06	ステンレスバルブ付タンク STV-33	41,800	55,500
1875	2-8225-07	ステンレスバルブ付タンク STV-36	46,300	61,500
1875	2-8225-09	ステンレスバルブ付タンク STV-43	50,600	67,200
1875	2-8225-11	ステンレスバルブ付タンク STV-47H	63,700	84,500
1875	5-151-01	タンク運搬用台車 KM-30	5,800	6,950
1875	5-151-02	タンク運搬用台車 KM-33	6,700	8,050
1875	5-151-03	タンク運搬用台車 KM-36	9,400	11,300
1875	5-151-04	タンク運搬用台車 KM-39	10,500	12,600
1875	5-151-05	タンク運搬用台車 KM-43	11,400	13,700
1875	5-151-06	タンク運搬用台車 KM-47	12,800	15,400
1875	5-151-07	タンク運搬用台車 KM-565	35,000	42,000
1875	4-5626-06	タンク運搬台車 KMS-30	19,000	22,800
1875	4-5626-07	タンク運搬台車 KMS-33	19,500	23,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1875	4-5626-01	タンク運搬台車 KMS-36	19,800	23,800
1875	4-5626-02	タンク運搬台車 KMS-39	20,800	25,000
1875	4-5626-03	タンク運搬台車 KMS-43	21,600	26,000
1875	4-5626-04	タンク運搬台車 KMS-47	25,000	30,000
1875	4-5626-05	タンク運搬台車 KMS-565	55,000	66,000
1876	4-2726-01	SE400 ドラム缶運搬車 21kg	28,000	30,000
1876	4-3069-01	DD-1819 ドラム缶用トレー付台車	24,000	25,700
1876	4-3069-11	DD-1819NC ドラム缶用台車	9,800	10,500
1877	1-2772-01	ホッパー容器HT-ST-24	70,820	75,800
1877	1-2772-02	ホッパー容器HT-ST-27	73,420	78,600
1877	1-2772-03	ホッパー容器HT-ST-30	76,000	81,300
1877	1-2773-01	ホッパー容器HT-ST-FL-24 脚付	80,330	131,000
1877	1-2773-02	ホッパー容器HT-ST-FL-27 脚付	82,910	134,000
1877	1-2773-03	ホッパー容器HT-ST-FL-30 脚付	85,510	138,000
1877	3-8375-01	偏心投入ホッパー TEHT-18	44,000	52,800
1877	3-8375-02	偏心投入ホッパー TEHT-24	46,000	55,200
1877	3-8375-03	偏心投入ホッパー TEHT-30	49,000	58,800
1877	3-8375-04	偏心投入ホッパー TEHT-36	54,000	64,800
1877	3-8375-05	偏心投入ホッパー TEHT-43	65,000	78,000
1877	3-8375-06	偏心投入ホッパー TEHT-47	79,000	94,800
1877	3-8373-01	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-18	91,000	97,400
1877	3-8373-02	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-21	94,000	100,600
1877	3-8373-03	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-24	97,000	103,800
1877	3-8373-04	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-27	99,000	106,000
1877	3-8373-05	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-30	101,000	108,100
1877	3-8373-06	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-33	105,000	112,400
1877	3-8373-07	偏心ホッパー型容器 EHT-ST-36	113,000	121,000
1877	5-154-06	ステンボトル PS-6 0.2L	13,800	16,600
1877	5-154-01	ステンボトル PS-8 0.5L	14,800	17,800
1877	5-154-02	ステンボトル PS-10 1L	15,600	18,700
1877	5-154-03	ステンボトル PS-12 2L	17,200	20,600
1877	5-154-04	ステンボトル PS-18 5L	21,800	26,200
1877	5-154-05	ステンボトル PS-22 10L	26,600	31,900
1877	2-8683-01	ステンレスボトルPSI-6	18,500	22,200
1877	2-8683-02	ステンレスボトルPSI-8	20,000	24,000
1877	2-8683-03	ステンレスボトルPSI-10	21,500	25,800
1878	2-8255-01	ステンレスボトル PSW-12 2L	42,000	50,400
1878	2-8255-02	ステンレスボトル PSW-16 5L	48,000	57,600
1878	2-8255-03	ステンレスボトル PSW-21 10L	54,000	64,800
1878	4-5655-01	ステンレス広口ボトル PSH-12 2L	34,600	41,600
1878	4-5655-02	ステンレス広口ボトル PSH-16 5L	38,800	46,600
1878	4-5655-03	ステンレス広口ボトルPSH-21 10L	43,200	51,900
1879	4-1634-01	O1T UNステンレス缶1L	37,000	39,600
1879	4-1634-02	O2T UNステンレス缶2L	41,000	43,900
1879	4-1634-03	O5T UNステンレス缶5L	50,000	51,700
1879	4-1634-11	D125 UNステンレス缶蛇口	18,000	19,200
1879	4-1634-12	TR1 UNステンレス缶ロート	15,000	16,100
1879	4-1634-13	P1 UNステンレス缶1L用プランジャー	30,000	32,000
1879	4-1634-14	P2 UNステンレス缶2L用プランジャー	31,000	33,100
1879	4-1633-01	O5KT UNステンレスキャニスター	59,000	64,000
1879	4-1633-02	10KT UNステンレスキャニスター	70,000	75,200
1879	4-1633-03	20KTL UNステンレスキャニスター	96,000	102,600
1879	4-1633-11	D150 UNステンレスキャニスター	20,000	21,500
1879	4-1632-11	Z150 UNステンレスパレル	26,000	27,800
1879	4-1633-12	TR2 UNステンレスキャニスター	17,000	18,200
1879	4-1632-01	10TZ UNステンレスパレル10L	76,000	78,000
1879	4-1632-02	25TZ UNステンレスパレル25L	90,000	96,300
1879	4-1632-11	Z150 UNステンレスパレル	26,000	27,800
1879	4-1632-12	TR3 UNステンレスパレル	16,000	17,200
1879	4-1632-13	LB UNステンレスパレル	10,000	10,700
1880	1-6500-01	UNボトル PSF-10UNS	41,500	49,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1880	1-6500-02	UNボトル PSF-12UNS	43,200	51,900
1880	1-6500-03	UNボトル PSH-10UNS	51,800	62,200
1880	4-2956-01	PSO-CP-0.1 ストレートボトル	52,100	57,300
1880	4-2956-02	PSO-CP-0.2 ストレートボトル	57,200	63,000
1880	4-2956-03	PSO-CP-0.5 ストレートボトル	67,700	74,500
1880	4-2956-04	PSO-CP-1 ストレートボトル	80,800	88,900
1880	1-2775-01	ストレートボトルPSO-0.1	28,500	31,400
1880	1-2775-02	ストレートボトルPSO-0.2	33,800	37,200
1880	1-2775-03	ストレートボトルPSO-0.5	39,000	42,900
1880	1-2775-04	ストレートボトルPSO-1	48,500	53,400
1880	1-6068-01	小型真空反応容器 MRC-01	92,000	110,000
1881	3-154-01	ステンレス加圧容器 PCN-01-UT	183,600	197,000
1881	3-154-02	ステンレス加圧容器 PCN-03-UT	220,000	236,000
1881	3-154-03	ステンレス加圧容器 PCN-05-UT	223,000	239,000
1881	3-154-04	ステンレス加圧容器 PCN-10-UT	246,000	264,000
1881	3-154-05	ステンレス加圧容器 PCN-20-UT	264,000	283,000
1881	3-154-06	ステンレス加圧容器 PCN-30-UT	298,000	319,000
1881	3-154-07	ステンレス加圧容器 PCN-40-UT	324,000	347,000
1881	3-154-08	ステンレス加圧容器 PCN-50-UT	350,000	375,000
1881	3-155-04	ステンレス加圧容器PCN-F-10-UT	402,000	430,000
1881	3-155-05	ステンレス加圧容器PCN-F-20-UT	437,000	468,000
1881	3-155-06	ステンレス加圧容器PCN-F-30-UT	521,000	558,000
1881	3-155-07	ステンレス加圧容器PCN-F-40-UT	634,000	679,000
1881	3-155-08	ステンレス加圧容器PCN-F-50-UT	703,000	752,000
1881	3-155-09	ステンレス加圧容器PCN-F-80-UT	738,000	790,000
1881	3-149-01	ステンレスカゴ KGH-IN30	28,000	30,000
1881	3-149-02	ステンレスカゴ KGH-IN33	28,000	30,000
1881	3-149-03	ステンレスカゴ KGH-IN36	36,000	38,600
1881	3-149-04	ステンレスカゴ KGH-IN39	36,000	38,600
1881	3-149-05	ステンレスカゴ KGH-IN43	44,000	47,100
1881	3-149-06	ステンレスカゴ KGH-IN47	44,000	47,100
1882	61-0755-46	NM-1.5S のぞき窓	9,800	10,500
1882	61-0755-47	NM-2S のぞき窓	10,000	10,700
1882	61-0755-48	NM-3S のぞき窓	13,000	13,900
1882	61-0755-49	NM-4S のぞき窓	16,000	17,200
1885	3-8299-09	スチールドラム缶 1108-54	18,400	33,000
1885	1-1806-03	金属缶 広口-斗缶 口径203mm	1,950	2,050
1885	1-1806-06	金属缶 ペール缶 20L 緑	3,100	3,400
1886	3-8511-03	アルミボトル 9072171	900	960
1886	3-8511-05	アルミボトル 9072173	1,500	1,800
1889	3-8996-01	丸型アルミ皿 D28-500	11,000	12,600
1889	3-8996-02	丸型アルミ皿 D43-100	1,200	1,400
1889	3-8996-03	丸型アルミ皿 D57-100	1,400	1,600
1889	3-8996-04	丸型アルミ皿 D70-100	1,900	2,200
1889	3-8995-01	アルミフラット皿 D57S-100	2,000	2,200
1889	3-8995-02	アルミフラット皿 D70S-100	2,700	3,000
1889	3-8995-03	アルミフラット皿 D140S-100	6,400	7,200
1890	3-8994-01	アルミ皿 MAWAD-0400 250枚	19,000	21,600
1890	3-8994-02	アルミ皿 MAWAD-1100 250枚	18,000	20,400
1890	3-8994-03	アルミ皿 MAWAD-1200 250枚	20,000	22,700
1890	3-8994-04	アルミ皿 MAWAD-1201 250枚	21,000	24,000
1890	3-8994-05	マイクロアルミ皿 MAWD-1120	11,000	12,500
1890	3-8994-06	アルミ皿 MAWAD-0350 250枚	20,000	22,700
1890	3-8994-07	アルミ皿 MAWD-3500 100枚	9,000	10,200
1890	1-3183-11	アルミトレイ 角型 S-1 100入	8,280	8,700
1890	1-3183-12	アルミトレイ 角型 S-2 100入	7,820	8,200
1890	1-3183-14	アルミトレイ 角型 S-4 100入	12,100	12,700
1890	1-3183-05	アルミトレイ角型 S-5 100入	11,600	12,200
1890	1-9237-03	ディスポディッシュ PP-724 20枚	350	400
1890	1-9237-04	ディスポディッシュ PP-725 20枚	450	500
1890	1-9237-05	ディスポディッシュ PP-726 20枚	400	450

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1890	1-9237-06	ディスポディッシュ PP-727 20枚	380	400
1891	4-2366-01	HC-01A-B モジュールコンテナ	420	470
1891	4-2366-02	HC-02B-B モジュールコンテナ	620	690
1891	4-2366-03	HC-03A-B モジュールコンテナ	720	800
1891	4-2366-04	HC-04B-B モジュールコンテナ	830	920
1891	4-2366-05	HC-07A-B モジュールコンテナ	1,410	1,560
1891	4-2366-06	HC-13B-B モジュールコンテナ	1,670	1,840
1891	4-2366-07	HC-24B-B モジュールコンテナ	2,750	3,030
1891	4-2366-08	HC-16A-B モジュールコンテナ	2,110	2,330
1891	4-2366-09	HC-23A-B モジュールコンテナ	2,530	2,790
1891	4-2366-10	HC-35A-B モジュールコンテナ	3,160	3,480
1891	4-2366-11	HC-44B-B モジュールコンテナ	3,820	4,210
1891	4-2366-12	HC-64B-B モジュールコンテナ	4,270	4,700
1891	4-2366-13	HC-04Bモジュールコンテナ用フタB	480	530
1891	4-2366-14	HC-07Aモジュールコンテナ用フタB	700	770
1891	4-2366-15	HC-13・24 コンテナ用フタB	930	1,030
1891	4-2366-16	HC-16・23・35コンテナ用フタB	1,120	1,240
1891	4-2366-17	HC-44・64 コンテナ用フタB	1,560	1,720
1891	4-2367-01	HC-01A-C モジュールコンテナ	420	470
1891	4-2367-02	HC-02B-C モジュールコンテナ	620	690
1891	4-2367-03	HC-03A-C モジュールコンテナ	720	800
1891	4-2367-04	HC-04B-C モジュールコンテナ	830	920
1891	4-2367-05	HC-07A-C モジュールコンテナ	1,410	1,560
1891	4-2367-06	HC-13B-C モジュールコンテナ	1,670	1,840
1891	4-2367-07	HC-24B-C モジュールコンテナ	2,750	3,030
1891	4-2367-08	HC-16A-C モジュールコンテナ	2,110	2,330
1891	4-2367-09	HC-23A-C モジュールコンテナ	2,530	2,790
1891	4-2367-10	HC-35A-C モジュールコンテナ	3,160	3,480
1891	4-2367-11	HC-44B-C モジュールコンテナ	3,820	4,210
1891	4-2367-12	HC-64B-C モジュールコンテナ	4,270	4,700
1891	4-2367-13	HC-04Bモジュールコンテナ用フタC	480	530
1891	4-2367-14	HC-07Aモジュールコンテナ用フタC	700	770
1891	4-2367-15	HC-13・24 コンテナ用フタC	930	1,030
1891	4-2367-16	HC-16・23・35コンテナ用フタC	1,120	1,240
1891	4-2367-17	HC-44・64 コンテナ用フタC	1,560	1,720
1892	2-072-01	スクエアコンテナ-T-20	3,750	4,130
1892	2-072-02	スクエアコンテナ-T-28	3,940	4,330
1892	2-072-03	スクエアコンテナ-T-40	5,970	6,570
1892	2-074-01	コンテナ-S-36-II	5,840	6,420
1892	2-074-02	コンテナ-S-54-II	8,510	9,360
1892	2-074-03	コンテナ-S-72	10,920	12,010
1892	5-216-01	スクエアコンテナ T-5	1,470	1,620
1892	5-216-02	スクエアコンテナ T-9	2,200	2,420
1893	2-073-01	コンテナ-P-60	3,550	3,910
1893	2-073-02	コンテナ-P-90	3,750	4,130
1893	2-073-03	コンテナ-P-120	4,250	4,680
1893	1-9536-01	コンテナ TC-2 6L	2,260	2,490
1893	1-9536-02	コンテナ TR-2 6L 取手付	2,300	2,530
1893	1-9536-11	TC-2用仕切板 大	320	350
1893	1-9536-12	TC-2用仕切板 小	190	210
1893	1-9537-01	コンテナ TC-1(B) 11L	2,930	3,220
1893	1-9537-02	コンテナ TC-1(C)透明	2,930	3,220
1893	1-9537-11	TC-1用仕切板 大	390	430
1893	1-9537-12	TC-1用仕切板 小	250	280
1893	1-9537-13	コンテナ TC-1用仕切板 大 透明	390	430
1893	1-9537-14	コンテナ TC-1用仕切板 小 透明	250	280
1894	1-2782-01	グリーンレーベルコンテナGL-321	1,340	1,470
1894	1-2782-02	グリーンレーベルコンテナGL-321.5	1,580	1,740
1894	1-2782-03	グリーンレーベルコンテナフタGL32	900	990
1894	1-2782-04	グリーンレーベルコンテナGL-531	2,330	2,560
1894	1-2782-05	グリーンレーベルコンテナGL-531.5	3,010	3,310

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1894	1-2782-06	グリーンレーベルコンテナフタGL53	1,140	1,250
1894	5-213-01	コンテナー TR-17	4,550	5,010
1894	5-213-05	コンテナー TR-22	4,550	5,010
1894	5-213-02	コンテナー TR-27	5,590	6,150
1894	5-213-03	コンテナー TR-37	6,240	6,860
1894	5-213-06	コンテナー TR-47	7,600	8,360
1894	5-213-04	パレットコンテナー TR用フタ	2,740	3,010
1894	5-213-07	コンテナー TR-30	5,970	6,570
1894	5-213-08	コンテナー TR-40	7,280	8,010
1894	5-213-09	コンテナー TR-50	8,570	9,430
1894	5-213-10	コンテナー TR-60	9,140	10,050
1894	5-213-11	コンテナー フタTR-02	3,190	3,510
1894	5-212-01	モジュールコンテナーPZ-0001ブルー	5,360	5,900
1894	5-212-02	モジュールコンテナーPZ-0002ブルー	2,280	2,510
1894	5-212-03	モジュールコンテナーPZ-0003ブルー	4,220	4,640
1894	5-212-04	コンテナー用フタPZ-1001ブルー	2,340	2,570
1894	5-212-05	コンテナー用フタPZ-1002ブルー	770	850
1894	1-1647-01	モジュールコンテナ PZ-0001 透明	5,360	5,900
1894	1-1647-02	モジュールコンテナ PZ-0002 透明	2,280	2,510
1894	1-1647-03	モジュールコンテナ PZ-0003 透明	4,220	4,640
1894	1-1647-04	モジュールコンテナ蓋 PZ-1001透明	2,340	2,570
1894	1-1647-05	モジュールコンテナ蓋 PZ-1002透明	770	850
1894	5-210-01	モジュールコンテナーPZ-0004ブルー	1,060	1,170
1894	5-210-02	モジュールコンテナーPZ-0005ブルー	940	1,030
1894	5-210-03	モジュールコンテナーPZ-0006ブルー	850	940
1894	5-210-04	モジュールコンテナーPZ-0008ブルー	470	520
1894	1-1648-01	モジュールコンテナ PZ-0004 透明	1,060	1,170
1894	1-1648-02	モジュールコンテナ PZ-0005 透明	940	1,030
1894	1-1648-03	モジュールコンテナ PZ-0006 透明	850	940
1894	1-1648-04	モジュールコンテナ PZ-0008 透明	470	520
1895	4-1003-01	ポリテナー PT-14	2,000	2,200
1895	4-1003-02	ポリテナー PT-21	2,750	3,050
1895	4-1003-03	ポリテナー PT-28	3,250	3,600
1895	4-1003-04	ポリテナー PT-18D	2,650	2,950
1895	4-1003-05	ポリテナー PT-28C	3,150	3,450
1895	4-1003-06	ポリテナー PT-36C	3,150	3,450
1895	4-1003-07	ポリテナー ロックフタ PT28L	1,800	2,000
1895	4-1003-08	ポリテナー ロックフタ PT18DL	1,950	2,150
1896	4-5347-01	グラットネル収納ケース 浅型	1,860	2,600
1896	4-5347-02	グラットネル収納ケース 深型	2,950	4,150
1897	7-3151-01	高い所用収納ボックスTB-43	750	1,040
1897	7-3151-02	高い所用収納ボックスTB-54	1,100	1,450
1897	7-3151-03	高い所用収納ボックスTB-54D	1,300	1,740
1897	7-3151-04	高い所用収納ボックスTB-64	1,300	1,830
1897	7-3151-05	高い所用収納ボックスTB-64D	1,600	2,150
1897	1-9678-01	エックスコンテナー No. 10ナチュラル	1,200	1,330
1897	1-9678-02	エックスコンテナー No. 20ナチュラル	1,500	1,650
1897	1-9678-03	エックスコンテナー No. 25ナチュラル	2,000	2,200
1897	1-9678-04	エックスコンテナー No. 50ナチュラル	2,500	2,750
1897	1-9322-11	密閉バックルコンテナ MBR-13	1,900	2,100
1897	1-9322-12	密閉バックルコンテナ MBR-21	2,400	2,850
1897	1-9322-13	密閉バックルコンテナ MBR-22	2,730	3,300
1897	1-9322-14	密閉バックルコンテナ MBR-45	3,800	4,600
1897	1-8369-01	ナチュラルキャリーストッカー N-720	2,100	2,550
1897	3-6158-01	防水シールドコンテナ SLC-13C	2,000	2,300
1897	3-6158-02	防水シールドコンテナ SLC-25C	2,500	2,800
1897	3-6158-03	防水シールドコンテナ SLC-22C	2,700	3,000
1897	3-6158-04	防水シールドコンテナ SLC-45C	3,700	4,100
1898	3-7473-01	防水シールドボックス SBS-500R	5,000	5,500
1898	3-7473-02	防水シールドボックス SBS-500B	5,000	5,500
1898	4-2192-01	TC-30GY トランクカーゴ	2,700	3,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1898	4-2192-02	TC-30GR トランクカーゴ	2,700	3,200
1898	4-2192-03	TC-50GY トランクカーゴ	4,000	4,600
1898	4-2192-04	TC-50GR トランクカーゴ	4,000	4,600
1898	4-2192-05	TC-70GY トランクカーゴ	5,800	6,700
1898	4-2192-06	TC-70GR トランクカーゴ	5,800	6,700
1899	7-3086-01	カラーメッシュ折畳みコンテナ443313	1,400	1,540
1899	7-3086-02	カラーメッシュ折畳みコンテナ443314	1,400	1,540
1899	7-3086-03	カラーメッシュ折畳みコンテナ443327	1,400	1,540
1899	7-3086-04	カラーメッシュ折畳みコンテナ443328	1,400	1,540
1899	7-3086-06	カラーメッシュコンテナ フタ443315	450	500
1899	7-3086-07	カラーメッシュコンテナ フタ443316	450	500
1899	2-2293-01	折りたたみコンテナ TOC32Lクリアー	2,200	2,400
1899	2-2293-02	折りたたみコンテナ TOC16Lクリアー	1,800	2,000
1900	1-2845-01	窓アキ透明オリタタミコンテナOC-50N	7,990	8,790
1900	1-2845-02	窓アキ透明オリタタミコンテナOC-75N	10,810	11,890
1900	1-2845-11	窓アキ透明オリタタミコンテナフタ#01	2,300	2,530
1900	1-2845-12	窓アキ透明オリタタミコンテナフタ#02	3,050	3,360
1900	1-2845-13	プラキャリーOC-50N用	18,320	24,350
1900	1-2845-14	プラキャリーOC-75N用	18,320	24,350
1901	4-5306-01	マジックコンテナー MGC-50	8,790	9,670
1901	4-5306-02	マジックコンテナー MGC-75	11,300	12,430
1901	4-5306-11	マジックコンテナー用フタ MGC-50用	3,110	3,420
1901	4-5306-12	マジックコンテナー用フタ MGC-75用	3,710	4,080
1901	1-2781-01	ロック付フター 体型オリコン5LRFSB	10,090	11,100
1902	1-8662-02	セキスイコンテナ BS-100	27,030	29,730
1902	1-8662-03	セキスイコンテナ BS-140	33,350	36,690
1902	1-8662-04	セキスイコンテナ BS-200	42,100	46,310
1902	1-4616-01	コンテナー仕切板 SP-36	460	490
1902	1-4616-02	コンテナー仕切板 SP-56	700	730
1903	5-273-01	ポリタル フタ付 75L	10,400	11,700
1903	5-273-02	ポリタル フタ付 50L	9,300	10,500
1903	5-274-01	ドラム密閉円筒型大型容器 MD-200H	26,700	32,000
1903	5-274-02	ドラム密閉円筒型大型容器 MD-100H	18,100	21,500
1903	5-274-03	ドラム密閉円筒型大型容器 MD-50H	13,100	15,300
1903	5-274-04	ドラム密閉円筒型大型容器 MD-20H	6,700	7,900
1903	1-7761-03	スイコータンク HT-300	143,000	155,000
1903	1-7761-01	スイコータンク(架台付) HT-200	99,600	108,000
1903	1-7761-02	スイコータンク(架台付) HT-100	96,000	103,800
1904	1-1857-01	円筒型タンク 11100-0005	15,300	16,500
1904	1-1857-02	円筒型タンク 11100-0007	20,000	21,500
1904	1-1857-03	円筒型タンク 11100-0010	20,100	21,700
1904	1-1857-04	円筒型タンク 11100-0015	25,800	27,800
1904	1-1857-05	円筒型タンク 11100-0030	46,900	50,500
1904	1-2419-01	クリーンタンク100	16,600	17,300
1904	1-2419-02	クリーンタンク200	26,000	27,000
1904	1-2419-03	クリーンタンク300	32,200	33,400
1904	5-396-11	薬液タンク 50L	43,000	47,600
1904	5-396-12	薬液タンク 100L	52,800	59,200
1904	5-396-03	薬液タンク 200L	109,000	121,000
1905	4-1861-01	CFS-1117-BLUE 安全キャップ	8,800	10,100
1906	5-326-07	パイプ接続用フィッティング 15A	2,900	3,350
1906	5-326-01	パイプ接続用フィッティング 20A	2,800	3,200
1906	5-326-02	パイプ接続用フィッティング 25A	3,600	4,000
1906	5-326-03	パイプ接続用フィッティング 40A	5,100	5,900
1906	5-326-04	パイプ接続用フィッティング 50A	7,400	8,250
1906	5-326-05	パイプ接続用フィッティング 65A	10,900	12,700
1906	5-326-06	パイプ接続用フィッティング 80A	16,000	18,800
1908	6-017-07	三角フラスコ 2000ml	6,500	7,200
1908	6-017-08	三角フラスコ 3000ml	7,800	8,800
1908	6-017-20	三角フラスコ5000ml	13,000	14,700
1908	1-8407-03	共通摺合三角フラスコ 241931803	2,500	2,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1908	1-8407-04	共通摺合三角フラスコ 241931906	2,700	3,100
1908	1-8407-07	共通摺合三角フラスコ 241932705	2,700	3,100
1908	1-8407-08	共通摺合三角フラスコ 241933204	3,400	3,600
1908	1-8407-09	共通摺合三角フラスコ 241933607	3,900	4,200
1908	1-8407-10	共通摺合三角フラスコ 241933701	3,900	4,200
1908	1-8407-12	共通摺合三角フラスコ 241933907	2,900	3,200
1908	1-8407-13	共通摺合三角フラスコ 241934406	3,400	3,600
1908	1-8407-14	共通摺合三角フラスコ 241934603	4,100	4,400
1908	1-8407-16	共通摺合三角フラスコ 241935402	3,800	4,100
1908	1-8407-17	共通摺合三角フラスコ 241935608	4,800	5,200
1909	3-6009-04	三角フラスコ 24/250	580	700
1909	3-6009-06	三角フラスコ 24/500	1,000	1,200
1909	3-6009-07	三角フラスコ 24/1000	1,600	1,900
1909	3-6009-08	三角フラスコ 24/2000	5,000	5,900
1909	3-6009-09	三角フラスコ 24/3000	5,700	6,700
1909	3-6009-10	三角フラスコ 24/5000	8,200	9,700
1909	2-9430-01	三角フラスコ4980-10	790	830
1909	2-9430-02	三角フラスコ4980-25	790	830
1909	2-9430-03	三角フラスコ4980-50	600	630
1909	2-9430-04	三角フラスコ4980-125	600	630
1909	2-9430-05	三角フラスコ4980-250	630	660
1909	2-9430-06	三角フラスコ4980-300	750	790
1909	2-9430-07	三角フラスコ4980-500	1,100	1,160
1909	2-9430-08	三角フラスコ4980-1L	1,760	1,850
1909	2-9430-09	三角フラスコ4980-2L	5,510	5,780
1909	2-9430-10	三角フラスコ4980-4L	9,000	9,450
1909	2-9430-11	三角フラスコ4980-6L	19,300	20,250
1909	3-6012-12	三角フラスコ 8023C/250	2,400	3,000
1909	3-6012-13	三角フラスコ 8023C/500	3,200	3,900
1909	3-6012-14	三角フラスコ 8023C/1000	4,200	5,100
1910	1-8849-01	三角フラスコ 212161707	1,200	1,300
1910	1-8849-02	三角フラスコ 212162403	1,200	1,300
1910	1-8849-11	細口三角フラスコ 212162806	1,100	1,200
1910	1-8849-12	細口三角フラスコ 219902702	1,300	1,400
1910	1-8849-03	三角フラスコ 212163202	1,400	1,500
1910	1-8849-04	三角フラスコ 212163605	1,400	1,500
1910	1-8849-13	細口三角フラスコ 212163905	1,400	1,500
1910	1-8849-05	三角フラスコ 212164404	1,600	1,700
1910	1-8849-06	三角フラスコ 212165409	2,400	2,500
1910	1-8849-07	細口三角フラスコ 212166302	4,100	4,300
1910	1-8849-08	細口三角フラスコ 212166808	7,500	7,900
1910	1-8849-09	細口三角フラスコ 212167307	14,100	14,700
1910	1-8849-14	212261405 広口三角フラスコ	1,400	1,500
1910	1-8849-15	212261705 広口三角フラスコ	1,450	1,600
1910	1-8849-16	212262401 広口三角フラスコ	1,500	1,600
1910	1-8849-17	212263209 広口三角フラスコ	1,600	1,700
1910	1-8849-18	212263603 広口三角フラスコ	1,600	1,700
1910	1-8849-19	212263903 広口三角フラスコ	1,800	1,900
1910	1-8849-20	212264402 広口三角フラスコ	2,000	2,100
1910	1-8849-21	212265407 広口三角フラスコ	3,200	3,400
1910	1-8849-22	212266309 広口三角フラスコ	6,000	6,300
1910	1-585-01	細口三角フラスコ50ml	530	560
1910	1-585-02	細口三角フラスコ100ml	530	560
1910	1-585-03	細口三角フラスコ200ml	540	580
1910	1-585-04	細口三角フラスコ300ml	660	710
1910	1-585-05	細口三角フラスコ500ml	890	960
1911	3-6127-01	極厚三角広口フラスコ 212272402	1,700	1,780
1911	3-6127-02	極厚三角広口フラスコ 212273604	2,600	2,710
1911	3-6127-03	極厚三角広口フラスコ 212274403	3,740	3,890
1911	3-6127-04	極厚三角広口フラスコ 212275408	5,140	5,360
1911	3-6128-01	極厚三角フラスコ 212171408	2,800	3,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1911	3-6128-02	極厚三角フラスコ 212171708	2,600	2,800
1911	3-6128-03	極厚三角フラスコ 212172404	2,000	2,100
1911	3-6128-04	極厚三角フラスコ 212173606	2,400	2,500
1911	3-6128-05	極厚三角フラスコ 212174405	3,100	3,300
1911	3-6128-06	極厚三角フラスコ 212175401	5,100	5,400
1911	3-6128-07	極厚三角フラスコ 212176303	12,500	13,100
1911	3-6128-08	極厚三角フラスコ 212177308	28,000	29,200
1911	3-7120-01	キャップ付三角フラスコ218032451	5,800	6,200
1911	3-7120-02	キャップ付三角フラスコ218033653	6,100	6,500
1911	3-7120-03	キャップ付三角フラスコ218034452	11,100	11,800
1911	3-7120-04	キャップ付三角フラスコ218035457	16,100	17,100
1911	3-7119-05	三角フラスコ用PBTキャップ赤GL25	460	500
1911	3-7119-06	三角フラスコ用PBTキャップ赤GL32	650	700
1911	3-7119-17	三角フラスコメンブレンキャップGL25	1,300	1,500
1911	3-7119-18	三角フラスコメンブレンキャップGL32	1,400	1,600
1911	4-2284-01	NSF-100-SCI 三角フラスコ	2,600	2,900
1911	4-2284-02	NSF-250-SCI 三角フラスコ	2,800	3,100
1911	4-2284-03	NSF-500-SCI 三角フラスコ	3,200	3,550
1911	4-2284-04	NSF-1L-SCI ねじ口三角フラスコ	4,000	4,500
1912	1-1412-01	三角フラスコ 1460	290	310
1912	1-1412-02	三角フラスコ 1461	370	400
1912	1-1412-03	三角フラスコ 1462	420	430
1912	1-1412-04	三角フラスコ 1463	690	740
1912	1-1412-05	三角フラスコ 1464	1,150	1,190
1912	1-1412-06	三角フラスコ 1465	1,850	1,970
1912	3-9954-01	PP三角フラスコ PEF50	480	530
1912	3-9954-02	PP三角フラスコ PEF100	630	700
1912	3-9954-03	PP三角フラスコ PEF125	690	780
1912	3-9954-04	PP三角フラスコ PEF250	760	890
1912	3-9954-05	PP三角フラスコ PEF500	1,300	1,530
1912	3-9954-06	PP三角フラスコ PEF1000	2,100	2,500
1912	3-9954-07	PP三角フラスコ PEF2000	2,800	3,300
1912	4-2067-01	3. 0129. 28 平底フラスコ	2,400	2,700
1912	4-2067-02	3. 0129. 37 平底フラスコ	2,700	3,100
1912	4-2067-03	3. 0129. 49 平底フラスコ	2,800	3,000
1912	4-2067-04	3. 0129. 58 平底フラスコ	4,100	4,400
1912	4-2067-05	3. 0129. 70 平底フラスコ	4,800	5,200
1913	2-1967-02	平底フラスコ 217112404	1,100	1,200
1913	2-1967-03	平底フラスコ 217113606	1,200	1,300
1913	2-1967-04	平底フラスコ 217114405	1,800	1,900
1913	2-1967-05	平底フラスコ 217115401	2,700	2,900
1913	2-1967-07	平底フラスコ 217116809	13,700	14,300
1913	2-9429-01	平底フラスコ4060-50	920	970
1913	2-9429-02	平底フラスコ4060-125	950	1,000
1913	2-9429-03	平底フラスコ4060-250	1,070	1,130
1913	2-9429-04	平底フラスコ4060-500	1,680	1,770
1913	2-9429-05	平底フラスコ4060-1L	2,940	3,090
1913	2-9429-06	平底フラスコ4060-2L	7,350	7,720
1913	2-9429-07	平底フラスコ4060-6L	19,800	20,790
1913	2-9429-08	平底フラスコ4060-12L	39,700	41,700
1913	3-6526-01	平底フラスコ FGF-0052440	2,300	2,400
1913	3-6526-04	平底フラスコ FGF-032440	3,200	3,400
1913	3-6526-05	平底フラスコ FGF-052440	4,000	4,300
1913	3-6526-06	平底フラスコ FGF-12440	5,200	5,500
1914	1-8413-01	丸底フラスコ50ml	840	930
1914	1-8413-02	丸底フラスコ100ml	840	920
1914	1-8413-03	丸底フラスコ200ml	980	1,080
1914	1-8413-04	丸底フラスコ300ml	1,110	1,220
1914	1-8413-05	丸底フラスコ500ml	1,630	1,790
1914	1-8413-06	丸底フラスコ1000ml	2,890	3,180
1914	1-8413-07	丸底フラスコ2000ml	8,000	9,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1914	1-8413-08	丸底フラスコ3000ml	10,000	11,100
1914	4-2068-01	3. 0029. 28 丸底フラスコ	2,000	2,300
1914	4-2068-02	3. 0029. 37 丸底フラスコ	2,300	2,600
1914	4-2068-03	3. 0029. 49 丸底フラスコ	2,900	3,100
1914	4-2068-04	3. 0029. 58 丸底フラスコ	3,100	3,400
1914	4-2068-05	3. 0029. 70 丸底フラスコ	3,300	3,600
1914	4-2068-06	3. 0029. 73 丸底フラスコ	8,400	9,000
1914	3-6590-01	丸底フラスコ FGR-0052440	2,100	2,200
1914	3-6590-02	丸底フラスコ FGR-012440	2,200	2,300
1914	3-6590-03	丸底フラスコ FGR-022440	2,500	2,700
1914	3-6590-04	丸底フラスコ FGR-032440	2,800	3,000
1914	3-6590-05	丸底フラスコ FGR-052440	3,700	4,000
1914	3-6590-06	丸底フラスコ FGR-052942	4,000	4,300
1914	3-6590-07	丸底フラスコ FGR-12440	5,200	5,500
1914	3-6590-08	丸底フラスコ FGR-12942	5,800	6,200
1914	3-7103-01	丸底フラスコ 217211706	1,200	1,300
1914	3-7103-02	丸底フラスコ 217212402	1,200	1,300
1914	3-7103-03	丸底フラスコ 217213604	1,400	1,500
1914	3-7103-04	丸底フラスコ 217214403	1,800	1,900
1914	3-7103-05	丸底フラスコ 217215408	3,400	3,600
1914	3-7103-06	丸底フラスコ 217216404	6,100	6,400
1914	3-7103-07	丸底フラスコ 217216807	15,200	15,900
1914	3-7103-08	丸底フラスコ 217217109	18,000	18,800
1914	3-7103-10	丸底フラスコ 217217709	22,000	23,600
1914	3-7103-11	丸底フラスコ 2172186	32,000	34,400
1914	3-7103-12	丸底フラスコ 2172187	45,000	48,300
1914	3-7103-13	丸底フラスコ 2172191	49,000	52,600
1915	4-1638-01	100ml PFAフラスコ	11,300	11,900
1915	4-1638-02	250ml PFAフラスコ	13,200	13,900
1915	4-1638-03	500ml PFAフラスコ	18,300	19,200
1916	3-5911-01	平底なす形フラスコ15/2550mL	5,300	6,000
1916	3-5927-01	平底なす形フラスコ19/3850mL	5,300	6,400
1916	3-5927-02	平底なす形フラスコ19/38100mL	4,800	5,300
1916	3-5927-03	平底なす形フラスコ19/38200mL	5,100	6,400
1916	3-5927-04	平底なす形フラスコ19/38300mL	5,900	7,200
1916	3-5928-05	平底なす形フラスコ24/40500mL	6,400	7,800
1916	3-5929-01	平底なす形フラスコ29/4250ml	5,300	6,100
1916	3-5929-04	平底なす形フラスコ29/42300mL	6,400	6,500
1916	3-5929-05	平底なす形フラスコ29/42500mL	7,700	7,800
1916	3-5919-01	なす形フラスコ15/2510mL	7,200	8,000
1916	3-5919-02	なす形フラスコ15/2525mL	7,200	8,900
1916	3-5919-03	なす形フラスコ15/2550mL	7,500	9,600
1916	3-5919-04	なす形フラスコ15/25100mL	7,400	7,600
1916	3-5920-03	なす形フラスコ19/3850mL	7,500	9,100
1916	3-5920-04	なす形フラスコ19/38100mL	7,400	7,600
1916	3-5920-05	なす形フラスコ19/38200mL	7,500	9,400
1916	3-5920-06	なす形フラスコ19/38300mL	8,500	10,500
1916	3-5921-03	なす形フラスコ24/4050mL	7,500	10,800
1916	3-5921-04	なす形フラスコ24/40100mL	7,400	7,700
1916	3-5921-05	なす形フラスコ24/40200mL	7,500	9,600
1916	3-5921-06	なす形フラスコ24/40300mL	8,500	10,000
1916	3-5921-07	なす形フラスコ24/40500mL	9,800	12,500
1916	3-5921-08	すり合わせなす形フラスコ24/401L	11,000	16,000
1916	3-5922-03	なす形フラスコ29/4250mL	7,500	9,200
1916	3-5922-04	なす形フラスコ29/42100mL	7,600	8,400
1916	3-5922-05	なす形フラスコ29/42200mL	8,800	9,600
1916	3-5922-06	なす形フラスコ29/42300mL	8,800	10,000
1916	3-5922-07	なす形フラスコ29/42500mL	9,800	12,000
1916	3-5922-08	すり合わせなす形フラスコ29/421L	11,000	17,000
1916	3-5922-09	すり合わせなす形フラスコ29/422L	18,000	29,000
1917	3-6588-01	なす型フラスコ FGN-0011525	1,800	1,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1917	3-6588-02	なす型フラスコ FGN-00251525	1,800	1,900
1917	3-6588-03	なす型フラスコ FGN-0051525	1,900	2,000
1917	3-6588-04	なす型フラスコ FGN-0051938	1,900	2,000
1917	3-6588-05	なす型フラスコ FGN-0052440	2,000	2,100
1917	3-6588-06	なす型フラスコ FGN-011525	1,900	2,000
1917	3-6588-07	なす型フラスコ FGN-011938	1,900	2,000
1917	3-6588-08	なす型フラスコ FGN-012440	2,000	2,100
1917	3-6588-09	なす型フラスコ FGN-012942	2,600	2,800
1917	3-6588-10	なす型フラスコ FGN-022440	2,300	2,500
1917	3-6588-11	なす型フラスコ FGN-0252440	2,800	3,000
1917	3-6588-12	なす型フラスコ FGN-0252942	3,100	3,300
1917	3-6588-13	なす型フラスコ FGN-052440	3,500	3,700
1917	3-6588-14	なす型フラスコ FGN-052942	3,900	4,200
1919	1-7082-01	SPCなす形フラスコ0301201510	3,200	3,400
1919	1-7083-04	なす形フラスコ 030120-19100	3,500	3,700
1919	1-7083-05	なす形フラスコ 030120-19200	3,800	4,500
1919	1-7083-06	なす形フラスコ 030120-19300	4,800	5,300
1919	1-7084-02	なす形フラスコ 030120-24100	3,500	3,900
1919	1-7084-03	なす形フラスコ 030120-24200	3,800	5,000
1919	1-7084-04	なす形フラスコ 030120-24300	4,800	5,300
1919	1-7084-05	なす形フラスコ 030120-24500	5,000	5,500
1919	1-7084-06	SPCなす形フラスコ030120-241	5,800	6,700
1919	1-7085-01	SPCなす形フラスコ0301202950	3,900	4,500
1919	1-7085-02	なす形フラスコ 030120-29100	4,800	5,000
1919	1-7085-03	なす形フラスコ 030120-29200	5,000	5,400
1919	1-7085-04	なす形フラスコ 030120-29300	5,000	5,800
1919	1-7085-05	なす形フラスコ 030120-29500	5,500	6,200
1919	1-7085-06	SPCなす形フラスコ030120-291	6,200	7,200
1919	1-7085-07	SPCなす形フラスコ030120-292	11,000	15,500
1919	1-7081-01	SPCなす形フラスコ0301200292	12,500	15,000
1919	3-9945-01	梨型フラスコ FP-5-1525	2,700	2,900
1919	3-9945-02	梨型フラスコ FP-10-1525	2,700	2,900
1919	3-9945-03	梨型フラスコ FP-25-1525	2,900	3,100
1919	3-9945-04	梨型フラスコ FP-50-1525	3,000	3,200
1919	3-9945-05	梨型フラスコ FP-50-2440	3,000	3,200
1919	3-9945-06	梨型フラスコ FP-50-2942	3,300	3,500
1919	3-9945-07	梨型フラスコ FP-100-1525	3,200	3,400
1919	3-9945-08	梨型フラスコ FP-100-2440	3,300	3,500
1919	3-9945-09	梨型フラスコ FP-100-2942	3,800	4,000
1919	3-9945-10	梨型フラスコ FP-200-1525	4,200	4,500
1919	3-9945-11	梨型フラスコ FP-200-2440	5,000	5,300
1919	3-9945-12	梨型フラスコ FP-200-2942	5,400	5,800
1919	3-9942-01	二口梨型フラスコ FP2-50-1525	6,500	7,000
1919	3-9942-02	二口梨型フラスコFP2-100-1525	6,800	7,300
1920	3-6524-01	二つ口フラスコ FG2-012440-1	6,600	7,000
1920	3-6525-01	二つ口フラスコ FG2-012440-2	6,600	7,000
1920	3-6524-02	二つ口フラスコFG2-0252440-1	7,200	7,700
1920	3-6525-02	二つ口フラスコFG2-0252440-2	7,200	7,700
1920	3-6524-03	二つ口フラスコ FG2-052440-1	7,700	8,200
1920	3-6525-03	二つ口フラスコ FG2-052440-2	7,700	8,200
1920	3-6522-01	三つ口フラスコ FG3-012440-1	9,800	10,500
1920	3-6523-01	三つ口フラスコ FG3-012440-2	9,800	10,500
1920	3-6522-02	三つ口フラスコFG3-0252440-1	11,000	11,800
1920	3-6523-02	三つ口フラスコFG3-0252440-2	11,000	11,800
1920	3-6522-03	三つ口フラスコ FG3-052440-1	12,000	12,800
1920	3-6523-03	三つ口フラスコ FG3-052440-2	12,000	12,800
1922	6-741-01	セパラブルフラスコ 丸型 300ml	6,710	7,200
1922	6-741-02	セパラブルフラスコ 丸型 500ml	7,480	8,150
1922	6-741-04	セパラブルフラスコ丸型 1L口内径120	13,310	14,500
1923	1-7803-02	セパラブルフラスコ 005660-500	10,500	12,200
1923	1-7803-03	セパラブルフラスコ005660-1000	11,800	14,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1923	1-7803-04	セパラブルフラスコ005660-2000	15,600	19,200
1924	1-8494-01	セパラブルカバー 243984605	29,800	31,500
1924	1-8493-06	セパラブルカバー 243964603	35,400	37,500
1924	1-8493-01	セパラブルカバー 243924608	45,500	48,100
1924	1-8493-02	セパラブルカバー 243924702	45,500	48,100
1924	1-8493-07	セパラブルカバー 243925707	48,200	51,000
1924	1-8493-03	セパラブルカバー 243925801	51,000	54,000
1924	1-8493-05	セパラブルカバー 243926009	53,600	56,700
1924	1-8492-01	セパラブルフラスコ 243904409	14,400	15,300
1924	1-8492-02	セパラブルフラスコ 243905405	27,400	29,000
1924	1-8492-03	セパラブルフラスコ 243906307	32,900	34,800
1924	1-8492-04	セパラブルフラスコ 243907106	49,600	52,500
1924	1-8492-05	セパラブルフラスコ 243907603	57,100	60,400
1924	1-8492-06	セパラブルフラスコ 243908608	62,300	70,000
1924	1-8491-01	セパラブルフラスコ 243956303	30,800	32,600
1924	1-8491-02	セパラブルフラスコ 243957102	54,900	58,100
1924	1-8491-04	セパラブルフラスコ 243958604	81,600	91,600
1924	1-8491-05	セパラブルフラスコ 243959103	108,500	121,800
1924	1-8496-01	フラスコ用O-Ring292224608	6,800	7,600
1924	1-8496-02	フラスコ用O-Ring292225707	8,800	9,800
1924	1-8496-13	フラスコ用O-Ring6. 2480. 10	2,200	2,400
1924	1-8496-14	フラスコ用O-Ring6. 2480. 15	4,200	4,600
1924	1-8495-01	フラスコ用クランプ 290714609	11,900	12,900
1924	1-8495-02	フラスコ用クランプ 290715708	13,900	15,000
1925	4-2624-01	47. 3003. 0000 ガラス反応容器	919,000	965,000
1925	4-2624-02	47. 3004. 0000 ガラス反応容器	942,000	990,000
1925	4-2624-03	47. 3005. 0000 ガラス反応容器	967,000	1,016,000
1925	4-2624-04	47. 3006. 0000 ガラス反応容器	992,000	1,042,000
1925	1-6929-11	47. 30585. 0000 ガラス反応容器	1,124,000	1,181,000
1925	1-6929-12	47. 30586. 0000 ガラス反応容器	1,149,000	1,207,000
1925	1-6929-13	47. 30587. 0000 ガラス反応容器	1,174,000	1,233,000
1925	1-6929-14	47. 30588. 0000 ガラス反応容器	1,198,000	1,258,000
1927	61-4433-65	080570-2 元素検査器 公定書	7,100	7,800
1928	4-2661-01	COA-3445 球入冷却器	7,000	7,500
1928	4-2661-02	COA-4550 球入冷却器	12,000	12,800
1928	4-2661-03	COA-5550 球入冷却器	15,000	16,000
1928	4-2647-01	SE3445-2440 抽出器	10,800	11,600
1928	4-2647-02	SE4550-2440 抽出器	15,000	16,000
1928	4-2647-03	SE4550-2942 抽出器	16,000	17,000
1928	4-2647-04	SE5550-2440 抽出器	24,000	25,700
1930	3-6515-01	共通摺合冷却器 COG-031525	8,900	9,500
1930	3-6515-02	共通摺合冷却器 COG-032440	8,900	9,500
1930	3-6519-01	共通摺合冷却器 COL-031525	6,600	7,000
1930	3-6519-02	共通摺合冷却器 COL-032440	6,600	7,000
1930	3-6520-01	共通摺合冷却器 COA-031525	7,900	8,400
1930	3-6520-02	共通摺合冷却器 COA-032440	7,900	8,400
1930	3-6571-01	共通摺合冷却器 COAJ-032440	10,000	10,700
1930	3-6571-11	共通摺合冷却器 COAJ-RC14	400	430
1930	3-6571-12	共通摺合冷却器 COAJ-R201402	250	270
1930	4-421-01	ジムロート冷却器 COD200-1525	8,800	9,400
1930	4-421-02	ジムロート冷却器 COD200-1938	8,800	9,400
1930	4-421-03	ジムロート冷却器 COD200-2440	8,800	9,400
1930	4-421-04	ジムロート冷却器 COD300-1525	9,000	9,600
1930	4-421-05	ジムロート冷却器 COD300-1938	9,000	9,600
1930	4-421-06	ジムロート冷却器 COD300-2440	9,000	9,600
1933	4-2662-01	ST3G30-1525 シュレンク管	10,000	10,700
1933	4-2662-02	ST3G50-1938 シュレンク管	11,000	11,800
1933	4-2662-03	ST3G100-2440 シュレンク管	12,000	12,800
1934	4-2643-01	AC200-1525 空気冷却器	3,500	3,700
1934	4-2643-02	AC200-1938 空気冷却器	3,800	4,000
1934	4-2643-03	AC300-1525 空気冷却器	3,900	4,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1934	4-2643-04	AC300-1938 空気冷却器	4,200	4,500
1934	4-2667-01	CHTR-100 クロマトグラフ管	14,000	15,000
1934	4-2667-02	CHTR-250 クロマトグラフ管	14,800	15,800
1934	4-2667-03	CHTR-500 クロマトグラフ管	16,400	17,600
1934	4-2663-01	CHG-10-1525 クロマトグラフ管	8,800	9,400
1934	4-2663-02	CHG-20-1938 クロマトグラフ管	9,900	10,600
1934	4-2663-03	CHG-26-2440 クロマトグラフ管	13,000	14,000
1934	4-2663-04	CHG-20F-1938クロマトグラフ管	13,500	14,500
1934	4-2663-05	CHG-26F-2440クロマトグラフ管	17,000	18,200
1934	4-2664-01	CHT-10-1525 クロマトグラフ管	10,800	11,600
1934	4-2664-02	CHT-20-1938 クロマトグラフ管	11,700	12,500
1934	4-2664-03	CHT-26-2440 クロマトグラフ管	13,000	14,000
1934	4-2664-04	CHT-20F-1938クロマトグラフ管	14,500	15,500
1934	4-2664-05	CHT-26F-2440クロマトグラフ管	18,000	19,300
1934	4-2665-01	CHG-10 ガラスクロマトグラフ管	5,500	5,900
1934	4-2665-02	CHG-20 ガラスクロマトグラフ管	5,700	6,100
1934	4-2665-03	CHG-26 ガラスクロマトグラフ管	7,800	8,300
1934	4-2665-04	CHG-20F クロマトグラフ管	8,000	8,500
1934	4-2665-05	CHG-26F クロマトグラフ管	11,000	11,800
1934	4-2666-01	CHT-10 PTFEクロマトグラフ管	7,500	8,000
1934	4-2666-02	CHT-20 PTFEクロマトグラフ管	8,000	8,600
1934	4-2666-03	CHT-26 PTFEクロマトグラフ管	10,400	11,200
1934	4-2666-04	CHT-20F クロマトグラフ管	10,400	11,200
1934	4-2666-05	CHT-26F クロマトグラフ管	14,500	15,500
1936	3-9936-01	排気管 VS1525	1,800	1,900
1936	3-9936-02	排気管 VS1938	1,900	2,000
1936	3-9936-03	排気管 VS2440	2,300	2,500
1936	3-9936-04	排気管 VS2942	2,900	3,100
1936	3-9937-01	排気管 VC1525	1,800	1,900
1936	3-9937-02	排気管 VC1938	1,900	2,000
1936	3-9937-03	排気管 VC2440	2,400	2,600
1936	3-9937-04	排気管 VC2942	3,000	3,200
1936	3-9938-01	排気管 VSG1525	4,500	4,800
1936	3-9938-02	排気管 VSG1938	4,600	4,900
1936	3-9938-03	排気管 VSG2440	5,100	5,500
1936	3-9938-04	排気管 VSG2942	5,200	5,600
1936	3-9939-01	排気管 VCG1525	4,600	5,000
1936	3-9939-02	排気管 VCG1938	4,900	5,300
1936	3-9939-03	排気管 VCG2440	5,100	5,500
1936	3-9939-04	排気管 VCG2942	5,400	5,800
1936	3-9940-01	排気管 VSF1525	4,800	5,200
1936	3-9940-02	排気管 VSF1938	5,000	5,400
1936	3-9940-03	排気管 VSF2440	5,500	5,900
1936	3-9940-04	排気管 VSF2942	5,700	6,100
1936	3-9941-01	排気管 VCF1525	5,000	5,400
1936	3-9941-02	排気管 VCF1938	5,200	5,600
1936	3-9941-03	排気管 VCF2440	5,800	6,200
1936	3-9941-04	排気管 VCF2942	5,900	6,300
1936	4-425-01	排気管 V1525-1525	4,800	5,100
1936	4-425-02	排気管 V1525-2440	5,800	6,200
1936	4-420-01	キャピラリー GC-1525	2,600	2,800
1936	4-420-02	キャピラリー GC-1938	2,800	3,000
1936	4-420-03	キャピラリー GC-2440	3,000	3,200
1937	4-2668-01	AD2-1525 ニュアアダプター	7,800	8,300
1937	4-2668-02	AD2-1938 ニュアアダプター	8,600	9,200
1937	4-2668-03	AD3-1525 ミュアアダプター	8,900	9,500
1937	4-2668-04	AD3-1938 ミュアアダプター	9,900	10,600
1937	4-2659-01	GC1525 三方コック	8,200	8,800
1937	4-2659-02	GC1938 三方コック	8,500	9,100
1937	4-2659-03	GC2440 三方コック	9,000	9,600
1937	4-2659-04	GC2942 三方コック	9,900	10,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1937	4-2660-01	TC1525 三方コック	8,800	9,400
1937	4-2660-02	TC1938 三方コック	9,000	9,600
1937	4-2660-03	TC2440 三方コック	9,500	10,200
1937	4-2660-04	TC2942 三方コック	10,400	11,000
1938	4-427-01	連結管 CS1525-1525	2,700	2,900
1938	4-427-02	連結管 CS1939-1938	3,000	3,200
1938	4-430-01	連結管 CCMF1525-1525	3,000	3,200
1938	4-430-02	連結管 CCMF1939-1938	3,300	3,500
1938	4-435-01	連結管 CY1525	5,000	5,400
1938	4-435-02	連結管 CY1938	6,000	6,400
1938	4-433-01	連結管 CC1525-1525	8,200	8,800
1938	4-433-02	連結管 CC1525-2440	10,000	10,700
1938	4-432-01	連結管 CT1525-1525	5,100	5,500
1938	4-432-02	連結管 CT1525-1938	5,600	6,000
1938	4-432-03	連結管 CT1938-1938	6,300	6,800
1938	4-432-04	連結管 CT1938-2440	6,500	7,000
1938	4-432-05	連結管 CT2440-2440	7,000	7,500
1938	4-428-01	連結管 CRSM1525	4,900	5,200
1938	4-428-02	連結管 CRSM1938	5,800	6,200
1938	4-428-03	連結管 CRSM2440	6,600	7,000
1938	4-428-04	連結管 CRSM2942	7,200	7,700
1939	4-2644-01	CRS1525-1525 連結管	4,200	4,500
1939	4-2644-02	CRS1525-1938 連結管	4,600	4,900
1939	4-2644-03	CRS1525-2440 連結管	5,000	5,300
1939	4-2644-04	CRS1525-2942 連結管	5,600	6,000
1939	4-2644-05	CRS1938-1938 連結管	5,600	6,000
1939	4-2644-06	CRS1938-2440 連結管	5,700	6,100
1939	4-2644-07	CRS2440-2440 連結管	6,300	6,700
1939	4-2644-08	CRS2942-2942 連結管	7,000	7,500
1939	4-429-01	連結管 CRCM1525	5,300	5,700
1939	4-429-02	連結管 CRCM1938	6,500	7,000
1939	4-429-03	連結管 CRCM2440	7,000	7,500
1939	4-429-04	連結管 CRCM2942	7,600	8,100
1939	4-426-01	連結管 CF1525	5,300	5,700
1939	3-9948-01	カルシウム管 CC1525	4,200	4,500
1939	3-9948-02	カルシウム管 CC1938	5,300	5,700
1939	3-9947-01	カルシウム管 CS1525	4,200	4,500
1939	3-9947-02	カルシウム管 CS1938	5,300	5,700
1941	4-2064-01	1. 4000. 07 ガラス栓	740	820
1941	4-2064-02	1. 4000. 10 ガラス栓	450	520
1941	4-2064-03	1. 4000. 12 ガラス栓	460	530
1941	4-2064-04	1. 4000. 14 ガラス栓	480	550
1941	4-2064-05	1. 4000. 19 ガラス栓	670	750
1941	4-2064-06	1. 4000. 24 ガラス栓	760	860
1941	4-2064-07	1. 4000. 29 ガラス栓	970	1,110
1941	4-424-01	径違い管 S1525-1938	2,600	2,800
1941	4-424-02	径違い管 S1525-2440	2,900	3,100
1941	4-424-03	径違い管 S1525-2942	3,000	3,200
1941	4-424-04	径違い管 S1938-2440	3,000	3,200
1941	4-424-05	径違い管 S1938-2942	3,100	3,300
1941	4-424-06	径違い管 S2440-2942	3,700	4,000
1941	4-423-01	径違い管 B1938-1525	2,500	2,700
1941	4-423-02	径違い管 B2440-1525	2,700	2,900
1941	4-423-03	径違い管 B2440-1938	2,900	3,100
1941	4-423-04	径違い管 B2942-1525	3,000	3,200
1941	4-423-05	径違い管 B2942-1938	3,200	3,400
1941	4-423-06	径違い管 B2942-2440	3,400	3,600
1942	4-2653-01	VMFO3 真空マニホールド	73,000	78,000
1942	4-2653-02	VMFO4 真空マニホールド	78,000	83,000
1942	4-2653-03	VMFO5 真空マニホールド	83,000	89,000
1942	4-2654-01	VC-S8 真空コック	17,000	18,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1942	4-2654-02	VC-S10 真空コック	18,000	19,300
1942	4-2655-01	VC-Z8 真空コック	9,500	10,200
1942	4-2655-02	VC-Z10 真空コック	10,800	11,600
1942	4-2656-01	VC-L8 真空コック	9,900	10,600
1942	4-2656-02	VC-L10 真空コック	11,700	12,500
1942	4-2657-01	VC-T8 真空コック	11,700	12,500
1942	4-2657-02	VC-T10 真空コック	13,500	14,500
1943	4-419-01	トラップ球 TR200-2440	10,400	11,200
1943	4-419-02	トラップ球 TR200-2942	10,800	11,600
1943	4-419-03	トラップ球 TR300-2440	11,100	11,900
1943	4-419-04	トラップ球 TR300-2942	11,700	12,500
1945	1-6102-02	ガラストラップホルダー 5522	5,500	6,000
1945	3-6533-01	真空トラップ TR200	14,000	15,000
1945	3-6533-02	真空トラップ TR250	18,000	19,000
1945	3-6533-03	真空トラップ TR300	26,000	28,000
1946	2-8099-01	コールドトラップ H2SO4 下部パイプ	19,000	20,100
1946	2-8099-02	コールドトラップ H2SO5 下部コック	21,000	22,200
1946	2-8099-03	コールドトラップ H2SO6 下部パイプ	17,500	18,700
1946	2-8099-04	コールドトラップ H2SO7 下部コック	19,500	20,600
1946	2-7593-11	トラップボトル F19917-0001	38,500	43,000
1946	2-7593-12	トラップボトル F19917-0002	55,500	61,900
1946	3-6521-11	分液ロート FS-50	5,200	5,500
1946	3-6521-12	分液ロート FS-100	5,200	5,500
1946	3-6521-13	分液ロート FS-250	6,500	7,000
1946	3-6521-14	分液ロート FS-500	8,300	8,900
1946	3-6521-15	分液ロート FS-1000	12,800	13,700
1947	4-436-11	分液ロート 50-1525-1525	11,000	11,500
1947	4-436-12	分液ロート 50-1938-1938	11,000	11,500
1947	4-436-13	分液ロート 100-1525-1525	12,000	12,600
1947	4-436-14	分液ロート 100-1938-1938	12,000	12,600
1947	4-436-15	分液ロート 250-1938-1938	14,000	14,700
1947	4-436-16	分液ロート 250-1525-1525	14,000	14,700
1947	4-2065-01	4. 0161. 28 目盛付分液ロート	6,900	7,600
1947	4-2065-02	4. 0161. 37 目盛付分液ロート	6,400	7,100
1947	4-2065-03	4. 0161. 49 目盛付分液ロート	7,700	8,500
1947	4-2065-04	4. 0161. 58 目盛付分液ロート	9,400	10,400
1947	4-2065-05	4. 0161. 70 目盛付分液ロート	14,000	15,400
1947	4-2065-06	4. 0161. 73 目盛付分液ロート	21,000	23,100
1947	4-2066-01	4. 0061. 28 目盛付分液ロート	6,200	6,700
1947	4-2066-02	4. 0061. 37 目盛付分液ロート	6,800	7,300
1947	4-2066-03	4. 0061. 49 目盛付分液ロート	8,200	8,800
1947	4-2066-04	4. 0061. 58 目盛付分液ロート	10,000	10,700
1947	4-2066-05	4. 0061. 70 目盛付分液ロート	13,100	14,000
1947	4-2066-06	4. 0061. 73 目盛付分液ロート	18,600	19,900
1947	3-6456-01	分液ロート 50	5,400	5,800
1947	3-6456-02	分液ロート 100	5,400	5,800
1947	3-6456-03	分液ロート 250	6,800	7,300
1947	3-6456-04	分液ロート 500	8,800	9,400
1947	3-6456-05	分液ロート 1000	13,000	13,900
1947	3-6456-06	分液ロート 2000	19,800	21,200
1948	1-7797-01	SPC分液ロート 031240-50	11,000	13,000
1948	1-7797-02	SPC分液ロート 031240-100	11,500	14,800
1948	1-7797-03	SPC分液ロート 031240-200	12,500	14,800
1948	1-7797-04	SPC分液ロート 031240-300	14,000	14,800
1948	1-7797-05	SPC分液ロート 031240-500	16,000	18,500
1948	1-7797-06	SPC分液ロート 031240-1000	27,300	27,500
1948	1-7797-08	SPC分液ロート 031240-3000	54,600	55,000
1948	1-7798-01	SPC分液ロート 031230-50	11,000	12,600
1948	1-7798-02	SPC分液ロート 031230-100	11,500	14,900
1948	1-7798-03	SPC分液ロート 031230-200	12,000	14,200
1948	1-7798-04	SPC分液ロート 031230-300	12,000	14,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1948	1-7798-05	SPC分液ロート 031230-500	14,200	16,500
1949	4-477-01	円筒分液ロート SG60-1525	14,000	15,000
1949	4-477-02	円筒分液ロート SG125-1525	16,000	17,000
1949	4-477-03	円筒分液ロート SG250-1938	18,000	19,000
1949	4-476-01	円筒分液ロート SF60-1525	15,000	16,000
1949	4-476-02	円筒分液ロート SF125-1525	16,000	17,000
1949	4-476-03	円筒分液ロート SF250-1938	17,000	18,000
1949	4-474-01	円筒分液ロート SFN60-1525	13,000	14,000
1949	4-474-02	円筒分液ロート SFN125-1525	14,000	15,000
1949	4-474-03	円筒分液ロート SFN250-1938	17,000	18,000
1949	4-475-01	円筒分液ロート SGN60-1525	12,000	13,000
1949	4-475-02	円筒分液ロート SGN125-1525	13,000	14,000
1949	4-475-03	円筒分液ロート SGN250-1938	15,000	16,000
1950	4-2646-01	SFV60-1938 分液ロート	27,000	29,000
1950	4-2646-02	SFV125-1938 分液ロート	29,000	31,000
1950	4-2646-03	SFV250-2440 分液ロート	33,000	35,400
1950	4-487-01	円筒分液ロート BSG60-1525	16,000	17,200
1950	4-487-02	円筒分液ロート BSG125-1525	18,000	19,300
1950	4-487-03	円筒分液ロート BSG250-1938	22,000	23,600
1950	4-459-01	円筒分液ロート BSF60-1525	19,000	20,000
1950	4-459-02	円筒分液ロート BSF125-1525	21,000	22,500
1950	4-459-03	円筒分液ロート BSF250-1938	25,000	26,800
1951	7-189-01	PFA分液ロート 100mL	10,500	11,800
1951	7-189-02	PFA分液ロート 200mL	15,800	17,700
1951	7-189-04	FEP分液ロート 500mL	28,200	29,400
1952	6-160-01	スキープ梨型分液ロート4300-0125	11,700	12,200
1952	6-160-02	スキープ梨型分液ロート4300-0250	11,900	12,400
1952	6-160-03	スキープ梨型分液ロート4300-0500	13,000	13,600
1952	6-160-04	スキープ梨型分液ロート4300-1000	16,300	17,000
1952	2-8623-01	濾過瓶2420/3000	17,000	20,500
1952	2-8623-02	濾過瓶2420/5000	21,000	25,400
1952	2-8623-03	濾過瓶2420/10000	30,800	37,200
1952	2-8623-04	濾過瓶 2420/15000	43,000	51,900
1952	2-8623-05	濾過瓶 2420/20000	75,000	90,400
1952	3-7116-01	吸引瓶 211916802	21,300	22,600
1952	3-7116-02	吸引瓶 211917301	35,000	37,000
1952	3-7116-03	吸引瓶 211918606	52,000	58,400
1952	3-7116-04	吸引瓶 211918803	71,100	79,900
1952	3-7116-05	吸引瓶 211919105	83,000	93,200
1953	1-6495-22	PPろ過フラスコ DS4101-0500	2,880	3,100
1953	1-6495-21	PPろ過フラスコ DS4101-1000	4,570	4,800
1953	1-4384-01	ガラスろ過器(円筒ロート形)11GP40	11,640	15,600
1953	1-4384-02	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP100	11,640	15,600
1953	1-4384-03	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP160	11,640	15,600
1953	1-4384-04	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP250	11,640	15,600
1953	1-4384-05	ガラスろ過器(円筒ロート形)17GP40	6,000	8,400
1953	1-4384-06	ガラスろ過器(円筒ロート)17GP100	6,000	8,400
1953	1-4384-07	ガラスろ過器(円筒ロート)17GP160	6,000	8,400
1953	1-4384-08	ガラスろ過器(円筒ロート)17GP250	6,000	6,800
1954	3-6530-01	ガラス濾過器 GF-30XC	3,400	3,600
1954	3-6530-02	ガラス濾過器 GF-30C	3,400	3,600
1954	3-6530-03	ガラス濾過器 GF-30M	3,400	3,600
1954	3-6530-04	ガラス濾過器 GF-30F	3,400	3,600
1954	3-6531-01	ガラス濾過器 GF-60XC	4,200	4,500
1954	3-6531-02	ガラス濾過器 GF-60C	4,200	4,500
1954	3-6531-03	ガラス濾過器 GF-60M	4,200	4,500
1954	3-6531-04	ガラス濾過器 GF-60F	4,200	4,500
1954	3-6532-01	ガラス濾過器 GF-150XC	7,000	7,500
1954	3-6532-02	ガラス濾過器 GF-150C	7,000	7,500
1954	3-6532-03	ガラス濾過器 GF-150M	7,000	7,500
1954	3-6532-04	ガラス濾過器 GF-150F	7,000	7,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1954	1-8395-01	保存瓶 242050109	8,200	8,700
1954	1-8395-02	保存瓶 242050306	12,500	13,300
1954	1-8395-03	保存瓶 242050503	10,300	10,900
1954	1-8395-04	保存瓶 242051002	14,100	15,000
1955	1-7073-01	SPC保存びん 017220-29100	6,500	7,800
1955	1-7073-02	SPC保存びん 017220-29250	6,700	7,800
1955	1-7073-03	SPC保存びん 017220-29500	7,300	8,900
1955	1-7073-04	SPC保存びん 017220-291	8,500	11,000
1955	1-8396-01	標本瓶 242090207	10,400	11,000
1955	1-8396-02	標本瓶 242090901	12,900	13,700
1955	1-8396-03	標本瓶 242092405	14,500	15,400
1955	1-8396-04	標本瓶 242092602	17,100	18,100
1955	1-8396-05	標本瓶 242092808	26,900	28,500
1955	2-9140-01	秤量管25×25	850	1,000
1955	2-9140-02	秤量管25×30	850	1,000
1955	2-9140-03	秤量管30×30	850	1,000
1955	2-9140-04	秤量管30×40	850	1,000
1955	2-9140-05	秤量管30×50	850	1,000
1955	2-9140-06	秤量管30×60	850	1,000
1955	2-9140-07	秤量管35×30	900	1,000
1955	2-9140-08	秤量管35×40	900	1,000
1955	2-9140-09	秤量管35×50	1,000	1,100
1955	2-9140-10	秤量管40×30	960	1,100
1955	2-9140-11	秤量管40×40	960	1,100
1955	2-9140-12	秤量管40×50	980	1,100
1955	2-9140-13	秤量管40×60	980	1,100
1955	2-9140-14	秤量管50×30	1,300	1,400
1955	2-9140-15	秤量管50×40	1,300	1,400
1955	2-9140-16	秤量管50×50	1,300	1,400
1955	2-9140-17	秤量管50×70	1,300	1,400
1955	2-9140-18	秤量管50×80	1,500	1,600
1956	4-529-01	秤量瓶 筒型 WB2525	720	770
1956	4-529-02	秤量瓶 筒型 WB2540	680	730
1956	4-529-03	秤量瓶 筒型 WB3050	720	770
1956	4-529-04	秤量瓶 筒型 WB3070	850	910
1956	4-529-05	秤量瓶 平型 WB4025	920	980
1956	4-529-06	秤量瓶 平型 WB5030	1,250	1,330
1956	4-529-07	秤量瓶 平型 WB6030	2,100	2,200
1956	1-8390-01	秤量瓶 242111305	3,800	4,100
1956	1-8390-02	秤量瓶 242111802	4,000	4,300
1956	1-8390-03	秤量瓶 242112301	4,300	4,600
1956	1-8389-01	秤量瓶 242102309	4,400	4,700
1956	1-8389-02	秤量瓶 242103202	4,900	5,200
1956	1-8389-03	秤量瓶 242104104	6,700	7,100
1957	4-2610-01	229781 ソリューションボトル	15,000	34,600
1957	4-2610-02	229782 ソリューションボトル	16,700	39,600
1957	4-2610-03	229784 ソリューションボトル	23,000	46,800
1957	4-2610-04	229785 ソリューションボトル	39,600	102,800
1958	2-9136-01	時計皿40 10個入	1,100	1,400
1958	2-9136-02	時計皿50 10個入	1,200	1,500
1958	2-9136-03	時計皿60 10個入	1,300	1,500
1958	2-9136-04	時計皿70 10個入	1,450	1,700
1958	2-9136-05	時計皿80 10個入	1,600	1,900
1958	2-9136-06	時計皿90 10個入	1,600	1,900
1958	2-9136-07	時計皿100 10個入	1,800	2,200
1958	2-9136-08	時計皿110 10個入	2,000	2,400
1958	2-9136-09	時計皿120 10個入	2,100	2,500
1958	2-9136-10	時計皿150 10個入	3,500	4,200
1958	2-9136-31	時計皿 180 10個	4,800	5,700
1958	2-9136-12	時計皿200 10個入	6,500	7,700
1958	2-9136-13	時計皿250 5個入	5,200	6,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1958	2-9136-34	時計皿 280 5個	6,200	6,800
1958	1-8391-05	時計皿 213213207	1,600	1,700
1958	1-8391-06	時計皿 213213404	1,700	1,800
1958	1-8391-07	時計皿 213214109	1,900	2,100
1958	1-8391-01	時計皿 213214606	2,200	2,400
1958	1-8391-02	時計皿 213215208	3,000	3,200
1958	1-8391-03	時計皿 213215705	3,500	3,800
1958	1-8391-04	時計皿 213216101	5,700	6,100
1958	1-8391-08	時計皿 213216607	13,700	14,500
1958	3-6013-01	蒸発皿 179/10	1,300	1,600
1958	3-6013-02	蒸発皿 179/15	1,400	1,700
1958	3-6013-03	蒸発皿 179/45	1,750	2,200
1958	3-6013-04	蒸発皿 179/60	1,800	2,200
1958	3-6013-05	蒸発皿 179/90	2,100	2,600
1958	3-6013-06	蒸発皿 179/170	2,650	3,300
1958	3-6013-07	蒸発皿 179/320	3,200	3,900
1958	3-6013-08	蒸発皿 179/600	4,300	5,300
1959	2-9441-01	結晶皿3140-70	810	850
1959	2-9441-02	結晶皿3140-80	820	860
1959	2-9441-03	結晶皿3140-90	880	920
1959	2-9441-04	結晶皿3140-100	890	940
1959	2-9441-05	結晶皿3140-125	990	1,040
1959	2-9441-06	結晶皿3140-150	1,100	1,160
1959	2-9441-07	結晶皿3140-170	1,320	1,390
1959	2-9441-08	結晶皿3140-190	1,540	1,620
1959	2-9134-01	結晶皿20	980	1,100
1959	2-9134-02	結晶皿40	1,050	1,200
1959	2-9134-03	結晶皿60	1,100	1,200
1959	2-9134-04	結晶皿100	1,400	1,500
1959	2-9134-05	結晶皿150	1,550	2,000
1959	2-9134-06	結晶皿300	1,700	2,200
1959	2-9134-07	結晶皿500	2,800	3,400
1959	2-9134-08	結晶皿900	4,300	5,000
1959	2-9134-09	結晶皿2000	7,400	8,400
1959	2-9134-10	結晶皿3500	9,900	12,000
1960	3-7114-01	結晶皿 213112401	1,200	1,300
1960	3-7114-02	結晶皿 213113209	1,600	1,700
1960	3-7114-03	結晶皿 213113406	1,200	1,300
1960	3-7114-04	結晶皿 213113809	1,300	1,400
1960	3-7114-05	結晶皿 213114102	1,500	1,600
1960	3-7114-06	結晶皿 213114402	1,600	1,700
1960	3-7114-07	結晶皿 213114908	2,300	2,500
1960	3-7114-08	結晶皿 213115407	3,400	3,600
1960	3-7114-09	結晶皿 213115904	8,600	9,100
1960	3-7114-10	結晶皿 213116309	14,700	15,600
1960	4-528-01	ガラス板 GB200	1,370	1,460
1960	4-528-02	ガラス板 GB300	1,800	1,920
1961	2-4764-01	試薬スプレー022. 6100 100ml	29,000	30,000
1962	3-6014-21	ねじ口ガス洗浄瓶 2451	7,500	8,600
1962	3-6014-11	ねじ口ガス洗浄瓶 2451N	4,800	5,700
1963	3-6015-01	ガス洗浄瓶 2450/100	11,000	13,400
1963	3-6015-02	ガス洗浄瓶 2450/250	13,000	15,900
1963	3-6015-03	ガス洗浄瓶 2450/500	16,300	19,000
1963	3-6015-04	ガス洗浄瓶 2450/1000	27,300	31,500
1964	2-5091-06	ビーカー500ml	620	650
1964	2-5091-07	ビーカー1000ml	1,200	1,250
1964	2-5091-08	ビーカー2000ml	3,000	3,050
1964	2-5091-09	ビーカー3000ml	4,700	4,750
1964	2-5091-10	ビーカー5000ml	8,100	8,150
1965	6-214-08	ビーカー 2000ml	3,750	4,150
1965	6-214-09	ビーカー 3000ml	6,100	6,750

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1965	6-214-10	ビーカー 5000ml	11,000	12,000
1965	6-214-21	ビーカー10000ml	26,500	29,500
1965	1-7116-07	トールビーカー2000ml	6,500	7,300
1965	1-7116-08	トールビーカー3000ml	7,800	8,600
1965	1-7117-07	コニカルビーカー2000ml	5,300	6,200
1965	1-8848-07	211060701 ビーカー	1,100	1,200
1965	1-8848-08	211060804 ビーカー	1,200	1,300
1965	1-8848-09	211061406 ビーカー	1,000	1,100
1965	1-8848-01	ビーカー 211061706	800	900
1965	1-8848-02	ビーカー 211062402	800	900
1965	1-8848-10	211062908 ビーカー	1,000	1,100
1965	1-8848-03	ビーカー 211063604	900	1,000
1965	1-8848-11	211064103 ビーカー	1,300	1,400
1965	1-8848-04	ビーカー 211064806	1,600	1,700
1965	1-8848-12	211065305 ビーカー	2,200	2,300
1965	1-8848-05	ビーカー 211065408	2,500	2,700
1965	1-8848-06	ビーカー 211066301	4,600	4,800
1965	1-8848-13	211066807 ビーカー	8,000	8,400
1965	1-8848-14	211067306 ビーカー	13,600	14,200
1965	1-8848-15	211068602 ビーカー	38,700	40,400
1965	1-8850-06	211161704 トールビーカー	1,100	1,200
1965	1-8850-01	トールビーカー 211162409	1,100	1,200
1965	1-8850-02	トールビーカー 211162906	1,400	1,500
1965	1-8850-03	トールビーカー 211163602	1,400	1,500
1965	1-8850-07	211164101 トールビーカー	1,500	1,600
1965	1-8850-04	トールビーカー 211164804	1,700	1,800
1965	1-8850-08	211165303 トールビーカー	2,300	2,400
1965	1-8850-05	トールビーカー 211165406	2,500	2,700
1965	1-8850-09	211166308 トールビーカー	4,800	5,000
1966	2-9425-01	ビーカー1000-10	520	550
1966	2-9425-02	ビーカー1000-20	520	550
1966	2-9425-03	ビーカー1000-30	520	550
1966	2-9425-04	ビーカー1000-50	410	430
1966	2-9425-05	ビーカー1000-100	380	400
1966	2-9425-16	ビーカー 1000J-100	360	380
1966	2-9425-06	ビーカー1000-150	420	440
1966	2-9425-17	ビーカー 1000J-200	420	440
1966	2-9425-07	ビーカー1000-250	440	460
1966	2-9425-18	ビーカー 1000J-300	510	540
1966	2-9425-08	ビーカー1000-400	530	560
1966	2-9425-19	ビーカー 1000J-500	760	800
1966	2-9425-09	ビーカー1000-600	790	830
1966	2-9425-10	ビーカー1000-800	1,100	1,160
1966	2-9425-11	ビーカー1000-1L	1,540	1,620
1966	2-9425-13	ビーカー1000-2L	3,730	3,920
1966	2-9425-14	ビーカー1000-3L	5,930	6,230
1966	2-9425-15	ビーカー1000-4L	10,200	10,710
1966	3-9180-01	トールビーカー TB-25	350	400
1966	3-9180-02	トールビーカー TB-50	450	500
1966	3-9180-03	トールビーカー TB-100	490	600
1966	3-9180-04	トールビーカー TB-150	550	600
1966	3-9180-05	トールビーカー TB-250	600	700
1966	4-566-05	トールビーカー TFB1000	2,000	2,100
1966	4-566-06	トールビーカー TFB2000	3,700	4,000
1966	2-9427-01	トールビーカー1060-100	600	630
1966	2-9427-02	トールビーカー1060-200	630	660
1966	2-9427-03	トールビーカー1060-300	740	780
1966	2-9427-04	トールビーカー1060-400	900	950
1966	2-9427-05	トールビーカー1060-500	1,050	1,100
1966	2-9427-06	トールビーカー1060-600	1,260	1,320
1966	2-9427-07	トールビーカー1060-1L	2,630	2,760

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1966	3-6129-01	極厚ビーカー 211072909	1,890	1,970
1966	3-6129-02	極厚ビーカー 211073605	2,210	2,300
1966	3-6129-03	極厚ビーカー 211074104	2,660	2,770
1966	3-6129-04	極厚ビーカー 211074807	3,000	3,130
1966	3-6129-05	極厚ビーカー 211075409	4,740	4,950
1966	3-6129-06	極厚ビーカー 211076302	7,850	8,190
1966	3-6129-07	極厚ビーカー 211077307	46,100	48,040
1967	1-8401-01	厚手ビーカー 211312409	4,200	4,400
1967	1-8401-03	厚手ビーカー 211313602	4,600	4,800
1967	1-8401-04	厚手ビーカー 211314401	4,900	5,200
1967	1-8401-05	厚手ビーカー 211315406	7,000	7,300
1967	1-8401-06	厚手ビーカー 211316308	10,300	10,800
1967	1-8401-07	厚手ビーカー 211316805	13,900	14,500
1967	1-8401-08	厚手ビーカー 211317304	20,900	21,800
1967	1-8401-09	厚手ビーカー 211318609	41,900	43,700
1967	1-8401-10	厚手ビーカー 211318806	53,600	55,900
1967	3-6008-01	ガラス手付ビーカー 154/250	740	880
1967	3-6008-02	ガラス手付ビーカー 154/400	890	1,060
1967	3-6008-03	ガラス手付ビーカー 154/600	1,050	1,250
1967	3-6008-04	ガラス手付ビーカー 154/1000	1,500	1,800
1968	1-2341-01	ビーカー 1821	190	200
1968	1-2341-02	ビーカー 1822	200	220
1968	1-2341-03	ビーカー 1823	250	270
1968	1-2341-04	ビーカー 1824	320	340
1968	1-2341-05	ビーカー 1825	580	600
1968	1-2341-06	ビーカー 1826	880	940
1968	1-2341-07	ビーカー 1827	1,300	1,400
1968	1-2341-08	ビーカー 818	2,500	2,700
1968	1-2341-09	ビーカー 819	3,500	3,800
1970	4-2227-01	500ml 青 カラフル手付ビーカー	570	620
1970	4-2227-02	500ml 黄 カラフル手付ビーカー	570	620
1970	4-2227-03	500ml 赤 カラフル手付ビーカー	570	620
1970	4-2227-04	500ml 緑 カラフル手付ビーカー	570	620
1970	4-2228-01	1000mlカラフル手付ビーカー青12入	8,900	9,610
1970	4-2228-02	1000mlカラフル手付ビーカー黄12入	8,900	9,610
1970	4-2228-03	1000mlカラフル手付ビーカー赤12入	8,900	9,610
1970	4-2228-04	1000mlカラフル手付ビーカー緑12入	8,900	9,610
1970	4-1624-01	50ml トールメジャーカップ	330	360
1970	4-1624-02	100ml トールメジャーカップ	380	420
1970	4-1624-03	250ml トールメジャーカップ	640	700
1970	4-1624-04	500ml トールメジャーカップ	720	780
1970	4-1624-05	1000ml トールメジャーカップ	960	1,040
1970	4-1624-06	2000ml トールメジャーカップ	1,850	2,010
1970	4-1624-07	3000ml トールメジャーカップ	2,550	2,770
1970	4-1624-08	5000ml トールメジャーカップ	3,780	4,090
1970	3-7079-06	40×70mm トールメジャーカップ	270	290
1970	3-7079-07	50×80mm トールメジャーカップ	330	360
1970	3-7079-01	73×119mm トールメジャーカップ	570	620
1970	3-7079-02	93×140mm トールメジャーカップ	630	690
1970	3-7079-03	117×169mm トールメジャーカップ	870	940
1970	3-7079-04	149×213mm トールメジャーカップ	1,780	1,930
1970	3-7079-05	172×240mm トールメジャーカップ	2,460	2,670
1970	3-7079-08	204×270mm トールメジャーカップ	3,730	4,040
1971	3-7085-11	PMPビーカー 1541	350	420
1971	3-7085-02	PMPビーカー 1542	390	550
1971	3-7085-03	PMPビーカー 1543	410	570
1971	3-7085-04	PMPビーカー 1545	510	700
1971	3-7085-05	PMPビーカー 1546	920	1,270
1971	3-7085-06	PMPビーカー 1548	1,220	1,700
1971	3-7085-07	PMPビーカー 1549	1,880	2,600
1971	3-7085-08	PMPビーカー 1330	3,240	3,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1971	3-7085-09	PMPビーカー 1331	5,260	6,500
1971	3-7084-01	PMPビーカー 1720	360	490
1971	3-7084-03	PMPビーカー 1722	490	620
1971	3-7084-04	PMPビーカー 1723	580	740
1971	3-7084-05	PMPビーカー 1724	1,040	1,380
1971	3-7084-06	PMPビーカー 1725	1,380	1,800
1971	3-7084-07	PMPビーカー 1726	2,150	2,800
1971	3-7084-08	PMPビーカー 1727	3,600	4,350
1971	3-7084-09	PMPビーカー 1728	5,600	7,050
1972	4-2505-01	100 PTFEビーカー100ml	6,800	7,500
1972	4-2505-02	250 PTFEビーカー250ml	8,500	9,300
1972	4-2505-03	400 PTFEビーカー400ml	10,500	11,500
1973	1-9400-01	PTFEビーカー 50ml	1,260	1,440
1973	1-9400-02	PTFEビーカー 100ml	1,400	1,610
1973	1-9400-03	PTFEビーカー 200ml	2,300	2,640
1973	1-9400-04	PTFEビーカー 300ml	2,800	3,200
1973	1-9400-05	PTFEビーカー 500ml	4,400	5,050
1973	1-9400-06	PTFEビーカー 1000ml	8,500	9,750
1973	1-9400-07	PTFEビーカー 2000ml	17,000	19,500
1973	3-239-01	PTFEビーカー 100-HB	18,000	19,700
1973	3-239-02	PTFEビーカー 200-HB	23,000	24,900
1973	3-239-03	PTFEビーカー 500-HB	31,300	34,000
1973	3-239-04	PTFEビーカー 1000-HB	48,000	52,500
1974	7-193-01	PFAビーカー 30mL	1,900	2,100
1974	7-193-02	PFAビーカー 50mL	2,100	2,300
1974	7-193-03	PFAビーカー 100mL	2,400	2,600
1974	7-193-04	PFAビーカー 200mL	3,700	4,000
1974	7-193-05	PFAビーカー 300mL	4,400	4,700
1974	7-193-06	PFAビーカー 500mL	7,100	7,600
1974	7-193-07	PFAビーカー 1L	14,700	15,600
1974	5-4020-01	把手付ビーカー 1511-1000	43,000	44,900
1974	5-4020-02	把手付ビーカー 1511-3000	60,000	62,600
1974	1-8469-01	ステンビーカー 10015202	1,350	1,860
1974	1-8469-02	ステンビーカー 10015203	1,600	2,110
1974	1-8469-03	ステンビーカー 10015205	1,800	2,460
1974	1-8469-04	ステンビーカー 10015210	2,200	3,120
1974	1-8469-05	ステンビーカー 10015215	2,600	3,780
1974	1-8469-06	ステンビーカー 10015220	3,000	4,040
1974	62-0954-70	BK-SMA-DP-1ステンレスビーカー	34,000	37,500
1974	62-0954-71	BK-SMA-DP-2ステンレスビーカー	38,000	41,800
1974	62-0954-72	BK-SMA-DP-3ステンレスビーカー	41,000	45,200
1974	3-8372-01	液だれ防止ビーカーBK-SMA-DP-5	43,000	47,300
1975	1-1906-01	サニタリビーカー BK-SMA-1	17,200	21,400
1975	1-1906-02	サニタリビーカー BK-SMA-2	18,200	22,600
1975	1-1906-03	サニタリビーカー BK-SMA-3	19,400	24,400
1975	5-5302-01	ビーカー用フタ(ステンレス製) 2L用	1,050	1,250
1975	5-5302-02	ビーカー用フタ(ステンレス製) 3L用	1,400	1,620
1975	5-5302-03	ビーカー用フタ(ステンレス製) 5L用	1,700	1,860
1975	1-7548-01	ステンレス計量カップ200cc	2,600	3,250
1975	1-7548-02	ステンレス計量カップ手付500cc	3,600	4,500
1975	1-7548-03	ステンレス計量カップ手付1000cc	5,200	6,650
1976	1-4620-11	ニューディスポカップ 10ml (バラ)	9	10
1976	1-4620-12	ニューディスポカップ 20ml (バラ)	14	15
1976	1-4620-13	ニューディスポカップ 30ml (バラ)	17	18
1976	1-4620-14	ニューディスポカップ 50ml (バラ)	18	19
1976	1-4620-01	ニューディスポカップ100ml(バラ)	19	22
1976	1-4620-03	ニューディスポカップ300ml(バラ)	38	40
1976	1-4620-04	ニューディスポカップ500ml(バラ)	54	58
1976	1-4620-05	ニューディスポカップ1000ml(バラ)	92	97
1976	1-4621-11	ニューディスポカップ 10ml 100入	830	880
1976	1-4621-12	ニューディスポカップ 20ml 100入	1,300	1,380

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1976	1-4621-13	ニューディスポカップ 30ml 100入	1,500	1,580
1976	1-4621-14	ニューディスポカップ 50ml 100入	1,700	1,800
1976	1-4621-01	ニューディスポカップ100ml 500入	8,200	8,650
1976	1-4621-02	ニューディスポカップ200ml 500入	12,400	13,100
1976	1-4621-03	ニューディスポカップ300ml 250入	9,000	9,500
1976	1-4621-04	ニューディスポカップ500ml 200入	10,300	10,900
1976	1-4621-05	ニューディスポカップ1000ml100入	9,000	9,500
1976	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	16	17
1976	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	21	22
1976	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	32	35
1976	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	39	42
1976	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	49	51
1976	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	86	91
1976	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	183	192
1976	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	12,800	13,400
1976	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	17,200	18,000
1976	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	25,300	26,500
1976	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,500	17,300
1976	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	10,500	11,000
1976	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	7,500	7,900
1976	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	17,000	17,800
1976	5-077-01	ディスポカップ 100ml V-100	17	18
1976	5-077-02	ディスポカップ 150ml V-150	20	21
1976	5-077-03	ディスポカップ 200ml V-200	30	33
1976	5-077-04	ディスポカップ 300ml V-300	38	42
1976	5-077-05	ディスポカップ 500ml V-500	47	50
1976	5-077-06	ディスポカップ 1L V-1000	87	92
1976	5-077-07	ディスポカップ 2L V-2000	179	186
1976	5-077-11	ディスポカップ 100mL 1000コ入	13,800	15,300
1976	5-077-12	ディスポカップ 150mL 1000コ入	17,000	17,900
1976	5-077-13	ディスポカップ 200mL 1000コ入	25,800	28,000
1976	5-077-14	ディスポカップ 300mL 500コ入	16,600	17,900
1976	5-077-15	ディスポカップ 500mL 250コ入	11,000	10,700
1976	5-077-16	ディスポカップ 1L 100コ入	8,000	7,900
1976	5-077-17	ディスポカップ 2L 100コ入	16,000	15,800
1977	1-1457-01	ミニディスポカップ PP-N 10	11	12
1977	1-1457-02	ミニディスポカップ PP-N 30	13	14
1977	1-1457-03	ミニディスポカップ PP-N 50	14	15
1977	1-1457-51	ミニディスポカップPP-N10C 千個	10,500	11,500
1977	1-1457-52	ミニディスポカップPP-N30C 千個	12,000	13,000
1977	1-1457-53	ミニディスポカップPP-N50C 千個	13,000	14,000
1978	3-771-12	補修用PPカップ 600ml用ホルダー	1,300	1,400
1979	7-3073-01	カラーカップクリア 10個	500	530
1979	7-3073-02	カラーカップレッド 10個	500	530
1979	7-3073-03	カラーカップブルー 10個	500	530
1981	5-5363-02	メスフラスコ 共栓付 2820261	2,330	2,500
1981	5-5363-03	メスフラスコ 共栓付 2820270	2,330	2,500
1981	5-5363-04	メスフラスコ 共栓付 2820275	2,430	2,600
1981	5-5363-05	メスフラスコ 共栓付 2820281	2,640	2,900
1981	5-5363-06	メスフラスコ 共栓付 2820286	3,700	4,000
1981	5-5363-07	メスフラスコ 共栓付 2820290	4,640	5,000
1981	5-5363-08	メスフラスコ 共栓付 2820293	7,320	7,900
1982	5-5679-01	小容量メスフラスコ1ML2960233	2,430	2,600
1982	5-5679-02	小容量メスフラスコ2ML2960240	2,430	2,600
1982	5-5679-03	小容量メスフラスコ5ML2960252	2,430	2,600
1982	5-5679-04	小容量メスフラスコ10ML2960260	2,430	2,600
1983	2-9474-01	メスフラスコ5640-1	1,320	1,390
1983	2-9474-02	メスフラスコ5640-2	1,320	1,390
1983	2-9474-03	メスフラスコ5640-5	1,540	1,620
1983	2-9474-04	メスフラスコ5640-10	1,540	1,620
1983	2-9474-05	メスフラスコ5640-25	1,540	1,620

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1983	2-9474-06	メスフラスコ5640-50	1,540	1,620
1983	2-9474-07	メスフラスコ5640-100	1,600	1,680
1983	2-9474-08	メスフラスコ5640-200	2,210	2,320
1983	2-9474-09	メスフラスコ5640-250	3,310	3,480
1983	2-9474-10	メスフラスコ5640-500	2,870	3,020
1983	2-9474-11	メスフラスコ5640-1L	3,530	3,710
1983	2-9474-12	メスフラスコ5640-2L	6,620	6,950
1983	2-9474-13	メスフラスコ5640-3L	27,600	29,000
1983	2-9474-14	メスフラスコ5640-4L	33,100	34,800
1983	2-9474-15	メスフラスコ5640-5L	42,000	44,100
1983	2-9474-16	メスフラスコ5640-6L	49,000	51,500
1983	2-9475-04	メスフラスコ55640-10	2,420	2,540
1983	2-9475-05	メスフラスコ55640-25	2,520	2,650
1983	2-9475-06	メスフラスコ55640-50	2,650	2,790
1983	2-9475-07	メスフラスコ55640-100	2,970	3,120
1983	2-9475-08	メスフラスコ55640-200	4,070	4,280
1983	2-9475-10	メスフラスコ55640-500	5,400	5,670
1983	2-9475-11	メスフラスコ55640-1L	5,950	6,250
1983	2-9475-12	メスフラスコ55640-2L	10,100	10,610
1983	3-1681-04	メスフラスコ5680-10	1,650	1,730
1983	3-1681-05	メスフラスコ5680-25	1,650	1,730
1983	3-1681-06	メスフラスコ5680-50	1,650	1,730
1983	3-1681-07	メスフラスコ5680-100	2,100	2,210
1983	3-1681-08	メスフラスコ5680-200	2,750	2,890
1983	3-1681-09	メスフラスコ5680-250	2,870	3,010
1983	3-1681-10	メスフラスコ5680-500	3,630	3,810
1983	3-1681-11	メスフラスコ5680-1L	4,100	4,310
1983	3-1681-12	メスフラスコ5680-2L	6,620	6,950
1983	3-1682-04	メスフラスコ55680-10	2,970	3,120
1983	3-1682-05	メスフラスコ55680-25	3,190	3,350
1983	3-1682-06	メスフラスコ55680-50	3,300	3,470
1983	3-1682-07	メスフラスコ55680-100	3,530	3,710
1983	3-1682-09	メスフラスコ55680-250	4,850	5,090
1983	3-1682-10	メスフラスコ55680-500	6,620	6,950
1983	3-1682-11	メスフラスコ55680-1L	7,140	7,500
1983	3-1682-12	メスフラスコ55680-2L	10,400	10,920
1983	3-495-01	メスフラスコ 5640JIS-5	1,850	1,940
1983	3-495-02	メスフラスコ 5640JIS-10	1,850	1,940
1983	3-495-03	メスフラスコ 5640JIS-20	1,850	1,940
1983	3-495-04	メスフラスコ 5640JIS-25	1,850	1,940
1983	3-495-05	メスフラスコ 5640JIS-50	1,850	1,940
1983	3-495-06	メスフラスコ 5640JIS-100	1,960	2,060
1983	3-495-07	メスフラスコ 5640JIS-200	2,600	2,730
1983	3-495-08	メスフラスコ 5640JIS-250	3,070	3,220
1983	3-495-09	メスフラスコ 5640JIS-300	6,000	6,300
1983	3-495-10	メスフラスコ 5640JIS-500	3,440	3,610
1983	3-495-11	メスフラスコ 5640JIS-1L	4,180	4,390
1983	3-495-12	メスフラスコ 5640JIS-2L	10,000	10,500
1983	3-496-01	メスフラスコ 55640JIS-5	3,000	3,150
1983	3-496-02	メスフラスコ 55640JIS-10	3,000	3,150
1983	3-496-03	メスフラスコ 55640JIS-20	3,170	3,330
1983	3-496-04	メスフラスコ 55640JIS-25	3,170	3,330
1983	3-496-05	メスフラスコ 55640JIS-50	3,300	3,470
1983	3-496-06	メスフラスコ 55640JIS-100	3,700	3,890
1983	3-496-07	メスフラスコ 55640JIS-200	5,100	5,360
1983	3-496-08	メスフラスコ 55640JIS-250	5,300	5,570
1983	3-496-10	メスフラスコ 55640JIS-500	6,800	7,140
1983	3-496-11	メスフラスコ 55640JIS-1L	7,500	7,880
1983	3-496-12	メスフラスコ 55640JIS-2L	14,300	15,020
1984	3-6958-01	メスフラスコ樹脂栓付き 5	980	1,100
1984	3-6958-02	メスフラスコ樹脂栓付き 10	1,200	1,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1984	3-6958-03	メスフラスコ樹脂栓付き 25	1,200	1,300
1984	3-6958-04	メスフラスコ樹脂栓付き 50	1,200	1,300
1984	3-6958-05	メスフラスコ樹脂栓付き 100	1,300	1,400
1984	3-6958-06	メスフラスコ樹脂栓付き 200	1,500	1,600
1984	3-6958-07	メスフラスコ樹脂栓付き 250	2,000	2,200
1984	3-6958-08	メスフラスコ樹脂栓付き 500	2,350	2,600
1984	3-6958-09	メスフラスコ樹脂栓付き 1000	2,900	3,100
1985	5-3000-06	PFAメスフラスコ 107097 10ml	12,810	14,100
1985	5-3000-01	PFAメスフラスコ 107197 25	13,120	14,440
1985	5-3000-02	PFAメスフラスコ 107297 50	13,430	14,780
1985	5-3000-03	PFAメスフラスコ 107397 100	15,740	17,320
1985	5-3000-04	PFAメスフラスコ 107497 250	23,210	25,540
1985	5-3000-05	PFAメスフラスコ 107597 500	26,970	29,670
1985	3-7080-01	メスフラスコ 1484	800	1,150
1985	3-7080-02	メスフラスコ 1485	860	1,250
1985	3-7080-03	メスフラスコ 1486	1,020	1,450
1985	3-7080-04	メスフラスコ 1487	1,150	1,650
1985	3-7080-05	メスフラスコ 1488	1,300	1,900
1985	3-7080-06	メスフラスコ 1489	1,650	2,350
1985	3-7081-02	メスフラスコ 2485	1,600	1,900
1985	3-7081-03	メスフラスコ 2486	1,700	2,150
1985	3-7081-04	メスフラスコ 2487	2,300	2,900
1985	3-7081-05	メスフラスコ 2488	2,400	3,000
1985	3-7081-06	メスフラスコ 2489	3,300	4,050
1986	5-5684-06	PMPメスフラスコ 9276670	1,200	1,260
1986	5-5684-01	PMPメスフラスコ25ML7560170	1,470	1,540
1986	5-5684-12	PMPメスフラスコ 7560175	1,630	1,700
1986	5-5684-13	PMPメスフラスコ 7560181	1,840	1,930
1986	5-5684-04	メスフラスコ250ML 7560186	2,760	2,890
1986	5-5684-05	メスフラスコ500ML7560190	2,870	3,000
1986	5-5684-07	PMPメスフラスコ 9276676	2,870	3,000
1986	1-5962-06	PMPメスフラスコ 9276949	1,410	1,470
1986	1-5962-01	メスフラスコ PMP67104	1,600	1,550
1986	1-5962-02	メスフラスコ PMP67204	2,200	2,070
1986	1-5962-03	メスフラスコ PMP67304	2,400	2,250
1986	1-5962-04	メスフラスコ PMP67404	3,000	2,900
1986	1-5962-05	メスフラスコ PMP67504	3,200	3,020
1986	1-5962-07	PMPメスフラスコ 9276955	3,380	3,540
1986	5-5362-07	PMPメスフラスコ 6256887	1,500	1,580
1986	5-5362-01	PMPメスフラスコ 7560570	1,810	1,900
1986	5-5362-02	PMPメスフラスコ 7560575	2,070	2,170
1986	5-5362-03	PMPメスフラスコ 7560580	2,290	2,400
1986	5-5362-04	PMPメスフラスコ 7560586	2,390	2,500
1986	5-5362-05	PMPメスフラスコ 7560590	3,030	3,180
1986	5-5362-06	PMPメスフラスコ 7560593	3,350	3,510
1987	6-246-01	ナルゲンメスフラスコ 4000-0050	3,880	4,100
1987	6-246-02	ナルゲンメスフラスコ 4000-0100	4,120	4,300
1987	6-246-06	ナルゲンメスフラスコ 4000-0200	4,740	5,000
1987	6-246-03	ナルゲンメスフラスコ 4000-0250	5,190	5,500
1987	6-246-04	ナルゲンメスフラスコ 4000-0500	6,200	6,500
1987	6-246-05	ナルゲンメスフラスコ 4000-1000	7,930	8,300
1987	1-1322-01	PPメスフラスコ 677941	1,030	1,090
1987	1-1322-02	PPメスフラスコ 671941	1,060	1,120
1987	1-1322-03	PPメスフラスコ 672941	1,380	1,450
1987	1-1322-04	PPメスフラスコ 673941	1,470	1,550
1987	1-1322-05	PPメスフラスコ 674941	1,800	1,890
1987	1-1322-06	PPメスフラスコ 675941	1,920	2,020
1987	1-1322-07	PPメスフラスコ 676941	2,250	2,370
1987	1-2174-01	PPメスフラスコ 677891	1,020	1,080
1987	1-2174-02	PPメスフラスコ 671891	1,070	1,130
1987	1-2174-03	PPメスフラスコ 672891	1,240	1,310

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1987	1-2174-04	PPメスフラスコ 673891	1,380	1,450
1987	1-2174-05	PPメスフラスコ 674891	1,710	1,790
1987	1-2174-06	PPメスフラスコ 675891	1,780	1,870
1987	1-2174-07	PPメスフラスコ 676891	2,050	2,160
1988	2-569-01	メスシリンダー1634AH/5	920	1,230
1988	2-569-02	メスシリンダー1634AH/10	950	1,230
1988	2-569-03	メスシリンダー1634AH/25	990	1,270
1988	2-569-04	メスシリンダー1634AH/50	1,080	1,330
1988	2-569-05	メスシリンダー1634AH/100	1,180	1,530
1988	2-569-06	メスシリンダー1634AH/250	1,980	2,500
1988	2-569-07	メスシリンダー1634AH/500	2,600	3,100
1988	2-569-08	メスシリンダー1634AH/1000	4,000	4,800
1988	2-569-09	メスシリンダー1634AH/2000	7,000	8,300
1988	4-2447-05	1000 メスシリンダー1000ml	7,000	7,200
1989	2-9471-01	メスシリンダー3022-10	890	940
1989	2-9471-02	メスシリンダー3022-25	1,320	1,390
1989	2-9471-03	メスシリンダー3022-50	1,420	1,490
1989	2-9471-04	メスシリンダー3022-100	1,540	1,620
1989	2-9471-05	メスシリンダー3022-250	2,630	2,760
1989	2-9471-06	メスシリンダー3022-500	3,520	3,700
1989	2-9471-07	メスシリンダー3022-1L	7,700	8,090
1989	2-9471-08	メスシリンダー3022-2L	10,500	11,030
1990	3-9179-01	メスシリンダー TSCY-5	1,100	1,200
1990	3-9179-02	メスシリンダー TSCY-10	1,100	1,200
1990	3-9179-03	メスシリンダー TSCY-25	1,200	1,300
1990	3-9179-04	メスシリンダー TSCY-50	1,300	1,400
1990	3-9179-05	メスシリンダー TSCY-100	1,300	1,400
1990	3-9179-06	メスシリンダー TSCY-250	1,900	2,100
1990	3-9179-07	メスシリンダー TSCY-500	3,000	3,300
1990	3-9179-08	メスシリンダー TSCY-1000	4,700	5,100
1990	3-9179-09	メスシリンダー TSCY-2000	9,300	10,000
1991	62-4865-28	3002JIS-5 有栓メスシリンダ	2,370	2,490
1991	62-4865-29	3002JIS-10 有栓メスシリンダ	2,470	2,590
1991	62-4865-30	3002JIS-20 有栓メスシリンダ	3,000	3,150
1991	62-4865-31	3002JIS-25 有栓メスシリンダ	3,280	3,440
1991	62-4865-32	3002JIS-50 有栓メスシリンダ	3,380	3,550
1991	62-4865-33	3002JIS-100 有栓メスシリンダ	4,280	4,490
1991	62-4865-34	3002JIS-200 有栓メスシリンダ	4,610	4,840
1991	62-4865-35	3002JIS-250 有栓メスシリンダ	4,850	5,090
1991	62-4865-36	3002JIS-300 有栓メスシリンダ	8,400	8,820
1991	62-4865-37	3002JIS-500 有栓メスシリンダ	9,460	9,930
1991	62-4865-38	3002JIS-1L 有栓メスシリンダ	14,180	14,890
1991	62-4865-16	3022JIS-5 メスシリンダー	1,200	1,260
1991	62-4865-17	3022JIS-10 メスシリンダー	1,200	1,260
1991	62-4865-18	3022JIS-20 メスシリンダー	1,350	1,420
1991	62-4865-19	3022JIS-25 メスシリンダー	1,650	1,730
1991	62-4865-20	3022JIS-50 メスシリンダー	1,750	1,840
1991	62-4865-21	3022JIS-100 メスシリンダー	2,050	2,150
1991	62-4865-22	3022JIS-200 メスシリンダー	2,580	2,710
1991	62-4865-23	3022JIS-250 メスシリンダー	2,780	2,920
1991	62-4865-24	3022JIS-300 メスシリンダー	4,390	4,610
1991	62-4865-25	3022JIS-500 メスシリンダー	4,730	4,970
1991	62-4865-26	3022JIS-1L メスシリンダー	10,000	10,500
1991	62-4865-27	3022JIS-2L メスシリンダー	13,850	14,540
1991	5-5360-01	EMユーロ メスシリンダー2240160	1,600	1,800
1991	5-5360-02	EMユーロ メスシリンダー2240170	1,600	1,800
1991	5-5360-03	EMユーロ メスシリンダー2240175	1,600	1,800
1991	5-5360-04	EMユーロ メスシリンダー2240180	1,600	1,800
1991	5-5360-05	EMユーロ メスシリンダー2240186	2,750	3,000
1991	5-5360-06	EMユーロ メスシリンダー2240190	3,800	4,100
1991	5-5360-07	EMユーロ メスシリンダー2240193	5,900	6,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1992	1-1323-01	PPメスシリンダー 640941	330	350
1992	1-1323-02	PPメスシリンダー 641941	440	470
1992	1-1323-03	PPメスシリンダー 642941	510	540
1992	1-1323-04	PPメスシリンダー 643941	790	830
1992	1-1323-05	PPメスシリンダー 644941	1,070	1,130
1992	1-1323-06	PPメスシリンダー 645941	1,520	1,600
1993	3-522-01	PPメスシリンダー PPM10	200	230
1993	3-522-02	PPメスシリンダー PPM25	270	320
1993	3-522-03	PPメスシリンダー PPM50	300	360
1993	3-522-04	PPメスシリンダー PPM100	360	430
1993	3-522-05	PPメスシリンダー PPM250	700	820
1993	3-522-06	PPメスシリンダー PPM500	1,000	1,170
1993	3-522-07	PPメスシリンダー PPM1000	1,400	1,650
1993	3-9145-01	PPメスシリンダーF28461-1000	8,800	9,800
1993	3-9145-02	PPメスシリンダーF28461-2000	15,500	17,300
1993	7-190-01	シリンダー 10mL(PFA製)	11,600	12,200
1993	7-190-02	シリンダー 30mL(PFA製)	16,800	17,700
1993	7-190-03	シリンダー 50mL(PFA製)	20,000	21,100
1993	7-190-04	シリンダー 100mL(PFA製)	22,100	23,300
1993	7-190-05	シリンダー 200mL(PFA製)	26,300	27,700
1993	7-190-06	シリンダー 300mL(PFA製)	28,400	29,900
1993	7-190-07	シリンダー 500mL(PFA製)	35,700	37,600
1993	7-190-08	シリンダー 1L(PFA製)	58,800	61,800
1993	7-190-09	シリンダー 2L(PFA製)	81,900	86,100
1994	3-1689-01	PMPメスシリンダー1570	440	560
1994	3-1689-02	PMPメスシリンダー1571	620	800
1994	3-1689-03	PMPメスシリンダー1572	940	980
1994	3-1689-04	PMPメスシリンダー1573	1,160	1,200
1994	3-1689-05	PMPメスシリンダー1574	1,700	1,760
1994	3-1689-06	PMPメスシリンダー1575	2,450	2,530
1994	3-1689-07	PMPメスシリンダー1576	3,550	3,700
1994	3-1689-08	PMPメスシリンダー1577	6,400	7,500
1996	2-878-01	ビュレット16420100A 10mL	4,980	4,900
1996	2-878-02	ビュレット16420250A 25mL	5,300	5,700
1996	2-878-03	ビュレット16420500A 50mL	5,500	5,900
1996	2-879-01	ビュレット16420100FA 10mL	4,980	5,100
1996	2-879-02	ビュレット16420250FA 25mL	6,500	6,600
1996	2-879-03	ビュレット16420500FA 50mL	6,980	7,150
1997	2-9138-01	ビュレット10ml ガラスコック付	6,500	7,000
1997	2-9138-02	ビュレット25ml ガラスコック付	7,300	7,800
1997	2-9138-03	ビュレット50ml ガラスコック付	8,000	8,600
1997	2-9138-04	ビュレット100ml ガラスコック付	11,000	11,800
1997	2-9139-01	ビュレット10ml PTFEコック付	5,000	5,400
1997	2-9139-02	ビュレット25ml PTFEコック付	5,500	5,800
1997	2-9139-03	ビュレット50ml PTFEコック付	6,000	6,300
1997	2-9139-04	ビュレット100ml PTFEコック付	11,000	11,800
1997	4-557-01	広口ビュレット BPS10	5,000	5,300
1997	4-557-02	広口ビュレット BPS25	6,000	6,400
1997	4-557-03	広口ビュレット BPS50	6,400	6,800
1998	3-8500-01	オートビュレット10-C 4008312	24,800	25,700
1998	3-8500-02	オートビュレット10-A 6238473	32,800	34,000
1998	3-8500-03	オートビュレット25-C 6241216	25,800	26,800
1998	3-8500-04	オートビュレット25-A 6242463	33,800	35,000
1998	3-8500-05	オートビュレット50-C 6237627	27,900	28,900
1998	3-8500-06	オートビュレット50-A 6241116	35,700	37,000
1998	3-8500-11	オートビュレット瓶透明 6237628	4,500	4,700
1998	3-8500-12	オートビュレット瓶茶 6238474	5,000	5,200
1998	3-8500-13	オートビュレット用ゴム球 6237629	1,500	1,600
2000	3-490-01	メスピペット 7065JIS-1	450	470
2000	3-490-02	メスピペット 7065JIS-2	470	500
2000	3-490-03	メスピペット 7065JIS-3	550	580

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2000	3-490-04	メスピペット 7065JIS-5	570	600
2000	3-490-05	メスピペット 7065JIS-10	730	770
2000	3-490-06	メスピペット 7065JIS-20	1,400	1,470
2000	3-490-07	メスピペット 7065JIS-25	2,100	2,210
2000	3-494-01	メスピペット 7085JIS-1	450	470
2000	3-494-02	メスピペット 7085JIS-2	470	500
2000	3-494-03	メスピペット 7085JIS-3	550	580
2000	3-494-04	メスピペット 7085JIS-5	570	600
2000	3-494-05	メスピペット 7085JIS-10	730	770
2000	3-494-06	メスピペット 7085JIS-20	1,400	1,470
2000	3-494-07	メスピペット 7085JIS-25	2,100	2,210
2000	3-494-08	メスピペット 7085JIS-50	3,300	3,470
2002	2-877-01	メスピペット19100001A0. 1mL	750	800
2002	2-877-02	メスピペット19100002A0. 2mL	420	450
2002	2-877-03	メスピペット19100005A0. 5mL	530	560
2002	2-877-04	メスピペット19100010A 1mL	330	360
2002	2-877-05	メスピペット19100020A 2mL	340	370
2002	2-877-06	メスピペット19100050A 5mL	370	400
2002	2-877-07	メスピペット19100100A 10mL	400	430
2002	2-877-09	メスピペット19100200A 20mL	790	850
2002	2-877-10	メスピペット19100250A 25mL	1,200	1,280
2002	2-877-11	メスピペット19100500A 50mL	650	700
2004	1-2247-01	ビオラモディスポピペット1ml 500本	8,700	9,000
2004	1-2247-02	ビオラモディスポピペット2ml 500本	11,500	12,000
2004	1-2247-03	ビオラモディスポピペット5ml 200本	6,600	6,800
2004	1-2247-14	ビオラモディスポピペット 10ml	7,000	7,200
2004	1-2247-05	Vディスポピペット25ml 150本	9,700	10,000
2004	1-2247-06	ビオラモディスポピペット50ml 百本	11,500	12,000
2004	2-4131-01	Vディスポピペット1mlブラ包装600本	13,400	13,800
2004	2-4131-02	Vディスポピペット2mlブラ包装500本	14,000	14,500
2004	2-4131-03	Vディスポピペット5mlブラ包装200本	7,800	8,000
2004	2-4131-14	Vディスポピペット10mlブラ装200本	8,100	8,400
2004	2-4131-05	Vディスポピペット25mlブラ装150本	11,500	12,000
2004	2-4131-06	Vディスポピペット50mlブラ包装90本	12,600	13,000
2004	2-4132-01	Vディスポピペット1ml 小分 600本	13,100	13,500
2004	2-4132-02	Vディスポピペット2ml 小分 500本	13,300	13,700
2004	2-4132-03	Vディスポピペット5ml 小分 200本	7,700	8,000
2004	2-4132-14	ビオラモディスポピペット10ml 小分け	8,400	8,700
2004	2-4132-05	Vディスポピペット25ml小分 150本	11,500	12,000
2004	2-4132-06	Vディスポピペット50ml小分 90本	13,200	13,600
2004	1-2066-01	ショートピペットGSP010205	7,100	7,300
2004	1-2066-02	ショートピペットGSP010210	7,000	7,200
2004	1-2066-03	ショートピペットGSP010225 百本	6,400	6,600
2005	2-5237-11	ディスポピペットⅡ紙 プラ1mL 千本	17,270	18,000
2005	2-5237-12	VディスポピペットⅡ紙 プラ2mL 千本	21,780	22,900
2005	2-5237-03	VピペットⅡ 紙ブラ包装5mL 200本	6,270	6,600
2005	2-5237-04	VピペットⅡ 紙ブラ包装10mL 200本	6,710	7,050
2005	2-5237-05	VピペットⅡ 紙ブラ包装25mL 200本	12,100	12,700
2005	2-5237-06	ビオラモピペットⅡ紙 プラ50mL 百本	11,000	11,500
2005	2-5238-11	ビオラモディスポピペットⅡプラ1mL 千本	21,120	21,700
2005	2-5238-12	ビオラモディスポピペットⅡプラ2mL 千本	26,730	27,500
2005	2-5238-03	ビオラモピペットⅡプラ 5mL 200本	7,260	7,500
2005	2-5238-04	ビオラモピペットⅡプラ10mL 200本	8,030	8,250
2005	2-5238-05	ビオラモピペットⅡプラ25mL 200本	14,520	15,000
2005	2-5238-06	ビオラモピペットⅡプラ 50mL 百本	13,200	13,600
2005	5-5381-31	ディスポピペットⅠ 170364N 千本	47,000	49,000
2005	5-5381-32	ディスポーザブルピペットⅠ 170365N	26,000	27,100
2005	5-5381-33	ディスポーザブルピペットⅠ 170366N	16,800	17,500
2005	5-5381-34	ディスポーザブルピペットⅠ 170367N	18,400	19,200
2005	5-5381-35	ディスポーザブルピペットⅠ 170368N	25,200	26,300
2005	5-5381-36	ディスポーザブルピペットⅠ 170369N	32,900	34,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2005	5-5382-21	ディスポピペットⅡ170353N 千本	47,000	48,900
2005	5-5382-22	ディスポーザブルピペットⅡ170354N	26,000	27,100
2005	5-5382-23	ディスポーザブルピペットⅡ170355N	16,800	17,800
2005	5-5382-24	ディスポーザブルピペットⅡ170356N	18,400	19,500
2005	5-5382-25	ディスポーザブルピペットⅡ170357N	25,200	26,700
2005	5-5382-26	ディスポーザブルピペットⅡ170358N	32,900	34,300
2006	2-2062-03	ピペット 5ml 4487 200本	18,700	19,600
2006	2-2062-04	ピペット 10ml 4488 200本	19,900	20,900
2006	2-2062-05	ピペット 25ml 4489 200本	26,400	27,700
2006	2-2062-06	ピペット 50ml 4490 100本	35,200	37,000
2006	2-2062-07	ピペット 100ml 4491	87,900	92,300
2006	1-140-01	ピペット4010 1ml袋 千本	49,100	51,600
2006	1-140-02	ピペット4020 2ml袋 千本	55,500	58,300
2006	1-140-03	5ml滅菌ピペット4050 袋500本	41,100	43,200
2006	1-140-04	10ml滅菌ピペット4100 袋500本	43,700	45,900
2006	1-140-05	25ml滅菌ピペット4250 袋200本	23,000	24,200
2006	1-140-06	50ml滅菌ピペット4500 袋100本	30,700	32,200
2006	1-141-01	ピペット4011 1ml 個包装千本	55,500	58,300
2006	1-141-02	ピペット4021 2ml 個包装千本	60,800	63,800
2006	1-141-03	滅菌ピペット4051 個包200本	18,700	19,600
2006	1-141-04	滅菌ピペット4101 個包200本	19,900	20,900
2006	1-141-05	滅菌ピペット4251 個包200本	26,400	27,700
2006	1-141-06	滅菌ピペット4501 個包100本	35,200	37,000
2006	1-8429-02	ピペット 357506 1ml 千本	52,300	54,900
2006	1-8429-05	ピペット 357521 1ml 千本	55,500	58,300
2006	1-8429-24	ピペットアドバンテージ356521 千本	55,500	58,300
2006	1-8429-07	ピペット 357507 2ml 千本	55,500	58,300
2006	1-8429-08	ピペット 357508 2ml 千本	53,300	56,000
2006	1-8429-09	ピペット 357558 2mL 二百本	9,600	10,100
2006	1-8429-25	ピペットアドバンテージ356507 千本	55,500	58,300
2006	1-8429-10	ピペット 357501 5mL 二百本	10,700	11,200
2006	1-8429-11	ピペット 357529 5mL 五百本	42,600	44,700
2006	1-8429-12	ピペット 357543 5mL 二百本	19,100	20,100
2006	1-8429-26	ピペットADVTDG356543 200本	19,100	20,100
2006	1-8429-13	ピペット 357530 10mL 五百本	45,300	47,600
2006	1-8429-15	ピペット 357551 10mL 二百本	19,100	20,100
2006	1-8429-27	ピペットADVTDG356551 200本	19,100	20,100
2006	1-8429-16	ピペット 357515 25mL 二百本	24,500	25,700
2006	1-8429-17	ピペット 357525 25mL 二百本	27,700	29,100
2006	1-8429-28	ピペットADVTDG356525 200本	27,700	29,100
2006	1-8429-18	ピペット 357535 25mL 二百本	27,700	29,100
2006	1-8429-29	ピペットADVTDG356535 200本	27,700	29,100
2006	1-8429-21	ピペット 357550 50mL 百本	34,200	35,900
2006	1-8429-30	ピペットアドバンテージ356550 百本	34,200	35,900
2006	1-8429-22	ピペット 357524 3ml 千本	14,500	15,200
2006	1-8429-23	ピペット 357575 3mL 五百本	16,800	17,600
2007	4-272-04	セロロジカルピペット 89130-888	9,000	9,600
2007	5-5354-02	ピペット個包13-676-10G滅菌千本	38,200	40,200
2007	5-5354-03	ピペット(1本包装)13-676-3C	22,700	23,900
2007	5-5354-04	ピペット(1本包装)13-676-10H	11,700	12,300
2007	5-5354-05	ピペット(1本包装)13-676-10J	12,000	12,600
2007	5-5354-06	ピペット(1本包装)13-676-10K	28,300	29,800
2007	5-5354-07	ピペット(1本包装)13-676-10R	42,200	44,400
2007	5-5354-12	ピペット 13-676-10B 千本	36,900	38,800
2007	5-5354-13	ピペット 13-676-2C 500本	23,700	24,900
2007	5-5354-14	ピペット 13-676-10C 500本	28,800	30,300
2007	5-5354-15	ピペット 13-676-10F 500本	30,000	31,600
2007	5-5354-16	ピペット 13-676-10M 200本	28,300	29,800
2007	5-5354-17	ピペット 13-676-10Q 100本	45,500	47,900
2007	5-5353-01	ディスポピペット 13-678-27A	27,900	29,400
2007	5-5353-02	ディスポピペット13-678-27B千本	44,300	46,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2007	5-5353-03	ディスポピペット13-678-27C千本	43,400	45,700
2007	5-5353-04	ディスポピペット 13-678-27D	26,400	27,800
2007	5-5353-05	ディスポピペット 13-678-27E	34,000	35,800
2007	5-5353-06	ディスポピペット 13-678-27F	38,200	40,200
2007	5-5353-07	ディスポピペット 13-678-36A	31,800	33,500
2007	5-5353-08	ディスポピペット 13-678-36B	19,000	20,000
2007	5-5353-09	ディスポピペット 13-678-36C	31,400	33,100
2007	5-5353-10	ディスポピペット 13-678-36D	51,500	54,200
2007	5-5353-11	ディスポピペット 13-678-36E	55,400	58,300
2008	1-302-02	ポンプ付ディスポピペット305 25本	16,800	17,900
2008	1-302-13	ポンプ付ディスポピペット110 100本	46,800	49,700
2009	4-850-01	7100JIS-XS ホールピペット	750	790
2009	4-850-02	7100JIS-1 ホールピペット1mL	520	550
2009	4-850-03	7100JIS-2 ホールピペット2mL	520	550
2009	4-850-04	7100JIS-3 ホールピペット3mL	590	620
2009	4-850-05	7100JIS-4 ホールピペット4mL	590	620
2009	4-850-06	7100JIS-5 ホールピペット5mL	590	620
2009	4-850-07	7100JIS-6 ホールピペット6mL	730	770
2009	4-850-08	7100JIS-7 ホールピペット7mL	730	770
2009	4-850-09	7100JIS-8 ホールピペット8mL	730	770
2009	4-850-10	7100JIS-9 ホールピペット9mL	740	780
2009	4-850-11	7100JIS-10 ホールピペット	700	750
2009	4-850-12	7100JIS-15 ホールピペット	860	900
2009	4-850-13	7100JIS-20 ホールピペット	880	920
2009	4-850-14	7100JIS-25 ホールピペット	1,000	1,050
2009	4-850-15	7100JIS-50 ホールピペット	1,620	1,700
2009	4-850-16	7100JIS-100 ホールピペット	2,600	2,730
2010	2-9470-01	ホールピペット7100-1	370	390
2010	2-9470-02	ホールピペット7100-2	370	390
2010	2-9470-03	ホールピペット7100-3	430	450
2010	2-9470-04	ホールピペット7100-4	430	450
2010	2-9470-05	ホールピペット7100-5	430	450
2010	2-9470-06	ホールピペット7100-10	520	550
2010	2-9470-07	ホールピペット7100-15	880	930
2010	2-9470-08	ホールピペット7100-20	900	950
2010	2-9470-09	ホールピペット7100-25	940	990
2010	2-9470-10	ホールピペット7100-50	1,100	1,160
2010	2-9470-11	ホールピペット7100-100	1,990	2,090
2010	2-9137-01	ホールピペット1mL	300	330
2010	2-9137-02	ホールピペット2mL	300	330
2010	2-9137-03	ホールピペット3mL	340	370
2010	2-9137-04	ホールピペット4mL	340	370
2010	2-9137-05	ホールピペット5mL	340	370
2010	2-9137-06	ホールピペット10mL	430	460
2010	2-9137-07	ホールピペット15mL	480	520
2010	2-9137-08	ホールピペット20mL	580	620
2010	2-9137-09	ホールピペット25mL	680	730
2010	2-9137-10	ホールピペット30mL	900	960
2010	2-9137-11	ホールピペット40mL	980	1,050
2010	2-9137-12	ホールピペット50mL	900	960
2011	1-3968-01	パスツールピペット7095D-5X 千本	8,400	8,820
2011	1-3968-02	パスツールピペット 7095D-9 千本	9,450	9,920
2011	3-6651-01	ブラパスツールピペット P145-B	11,500	12,000
2011	3-6651-02	ブラパスツールピペット P145-S	6,800	7,000
2011	3-6651-03	ブラパスツールピペット P230-B	13,500	14,000
2011	3-6651-04	ブラパスツールピペット P230-S	8,400	8,700
2011	3-8264-01	パスツールピペット9411015 千本	6,000	6,700
2011	3-8264-02	パスツールピペット9411020 千本	7,100	7,900
2012	2-2045-01	パスツールピペット19000150 千本	8,400	8,700
2012	2-2045-02	パスツールピペット190001500 千本	10,300	10,500
2012	2-2045-03	パスツールピペット19000230 千本	9,000	9,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2012	2-2045-04	パスツールピペット190002300 千本	13,200	13,500
2012	5-4032-01	パスツールピペット綿栓無9250101 千本	8,400	8,900
2012	5-4032-02	パスツールピペット綿栓無9260101 千本	9,900	10,600
2012	5-4033-01	パスツールピペット綿栓付9250201 千本	13,700	14,600
2012	5-4033-02	パスツールピペット綿栓付9260201 千本	14,100	15,000
2012	5-5351-01	パスツールピペット 13-678-20A	7,300	7,700
2012	5-5351-02	パスツールピペット 13-678-20C	8,100	8,500
2012	5-5351-03	パスツールピペット13-678-8A千本	11,400	12,000
2012	5-5351-04	パスツールピペット13-678-8B千本	13,300	14,000
2012	5-5352-01	パスツールピペット22-230-482 千本	11,700	12,300
2012	5-5352-02	パスツールピペット22-230-490 千本	16,200	17,100
2012	4-2944-01	229276 パスツールピペット	25,100	53,600
2012	4-2944-02	229277 パスツールピペット	19,400	41,400
2012	4-2944-03	229274 パスツールピペット	34,500	74,000
2012	4-2944-04	229286 パスツールピペット	27,600	59,000
2012	4-2944-05	229287 パスツールピペット	21,000	44,600
2012	4-2944-06	229284 パスツールピペット	39,600	80,000
2012	4-2944-07	229281 パスツールピペット	31,200	66,600
2012	1-8625-01	駒込ピペット 020510-1A	400	550
2012	1-8625-02	駒込ピペット 020510-2A	430	570
2012	1-8625-03	駒込ピペット 020510-3A	430	600
2012	1-8625-04	駒込ピペット 020510-5A	530	700
2012	1-8625-05	駒込ピペット 020510-10A	720	830
2013	1-4654-01	ピペット E-262 1000本	18,700	19,700
2013	1-4654-02	ピペット E-222 1000本	13,500	14,200
2013	1-4654-03	ピペット E-212 1000本	13,500	14,200
2013	1-4654-04	ピペット E-272 1000本	13,500	14,200
2013	1-4654-05	ピペット E-231 1000本	33,300	35,000
2014	1-4655-01	ポリスポイト 1ml 100本	950	990
2014	1-4653-01	ポリスポイト 採血用 1ml 100本	950	990
2014	1-4656-02	スポイト 2ml 1000本	8,500	8,900
2014	1-4634-01	ポリスポイト 5ml 100本	1,300	1,400
2014	1-4656-01	スポイト 2ml 100本	950	990
2014	2-7580-01	スポイト(滅菌)2mlIGDS2ML 百本	1,300	1,380
2014	2-7580-02	スポイト(滅菌)1mlIGDS1ML 百本	1,200	1,270
2014	3-9182-02	ポリスポイト1000入 BSV1351	14,000	16,000
2014	3-9182-03	ポリスポイト1000入 BSV1371	14,400	16,400
2015	3-4918-01	滅菌ピペット861171001 840本	25,000	26,000
2015	3-4918-02	滅菌ピペット861171010 1200	28,000	29,000
2015	3-4918-03	滅菌ピペット861172001 840本	25,000	26,000
2015	3-4918-04	滅菌ピペット861172010 1200	28,000	29,000
2015	3-4918-05	滅菌ピペット861175001 840本	26,500	27,500
2015	3-4918-16	ピペット86. 1175. 010 千本	24,400	25,200
2015	4-2049-01	P31208 0. 4ml滅菌ポリスポイト	6,900	8,600
2016	7-187-01	スポイト(PFA製)2. 5mL	4,200	4,800
2016	7-187-02	スポイト(PFA製)5. 0mL	4,900	5,500
2017	2-9450-32	試験管3mL 9800-10 720本	27,360	28,800
2017	2-9450-33	試験管5mL 9800-12 720本	42,480	44,640
2017	2-9450-34	試験管9mL 9800-13 720本	34,560	36,000
2017	2-9450-35	試験管14mL 9800-15 720本	36,000	38,160
2017	2-9450-36	試験管20mL 9800-16 576本	39,320	43,200
2017	2-9450-39	試験管27mL 9800-18 576本	57,600	60,480
2017	2-9450-40	試験管34mL 9800-20 576本	81,800	86,400
2017	2-9450-42	試験管55mL 9800-25 288本	54,440	57,600
2017	2-9450-43	試験管9800-25X 192本	36,300	38,400
2017	2-9451-31	試験管0. 5mL 9820-6 720本	24,480	25,920
2017	2-9451-32	試験管直3mL 9820-10 720本	27,360	28,800
2017	2-9451-33	試験管直5mL 9820-12 720本	32,400	33,840
2017	2-9451-34	試験管直9mL 9820-13 720本	33,120	34,560
2017	2-9451-36	試験管直11mL9820-16 576本	39,200	40,320
2017	2-9451-37	試験管9820-16X 576本	39,200	40,320

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2017	2-9451-38	試験管20ml9820-16XX576本	39,200	40,320
2017	2-9451-39	試験管直27mL9820-18 576本	39,200	40,320
2017	2-9451-40	試験管直34mL9820-20 576本	87,560	92,160
2017	2-9451-44	9820-22 試験管	64,800	71,280
2017	2-9451-42	試験管直55mL9820-25 288本	54,440	57,600
2017	2-9451-43	試験管9820-25X 192本	36,300	38,400
2018	4-3061-01	ガラス試験管 73500-1275	8,900	11,000
2018	4-3061-02	ガラス試験管 73500-13100	11,700	15,000
2018	4-3061-03	ガラス試験管 73500-18150	14,400	15,300
2018	1-4865-01	テストチューブ 14100003B	6,100	6,500
2018	1-4865-02	テストチューブ 14100005B	7,400	7,900
2018	1-4865-05	テストチューブ 121007 2000本	16,000	17,000
2018	1-4865-03	テストチューブ 14100007B	9,500	10,000
2018	1-4865-06	テストチューブ 121108 千本	10,000	10,600
2018	1-4865-07	テストチューブ 121208 千本	10,000	10,600
2018	1-4865-08	テストチューブ1510010 千本	12,200	13,000
2018	1-4865-04	テストチューブ 14100010B	13,900	14,800
2018	1-4865-09	テストチューブ 1612514 600本	8,600	9,200
2018	1-4865-10	テストチューブ1615016 千本	15,800	16,900
2018	1-4865-11	テストチューブ1616017 千本	16,000	17,000
2018	1-4865-12	テストチューブ 2015020 600本	15,200	16,200
2018	1-4865-13	テストチューブ 1815025 600本	11,200	12,000
2018	1-4865-14	テストチューブ 2020025 400本	19,000	20,300
2018	5-5350-01	ガラスチューブ14961-25 千本	8,500	8,900
2018	5-5350-02	ガラスチューブ14961-26 千本	9,500	10,000
2018	5-5350-03	ガラスチューブ14961-27 千本	12,400	13,100
2018	5-5350-04	ガラスチューブ14961-29 千本	17,700	18,600
2018	5-5350-05	ガラスチューブ14961-30 千本	20,000	21,100
2018	5-5350-06	ガラスチューブ14961-31 千本	21,100	22,200
2018	5-5350-07	ガラスチューブ14961-32 500本	15,300	16,100
2018	5-5350-08	ガラスチューブ14961-33 500本	23,600	24,800
2018	5-5350-09	ガラスチューブ14961-34 500本	43,500	45,800
2019	2-1965-01	ディスポガラス試験管 99445-10	2,375	2,500
2019	2-1965-02	ディスポガラス試験管 99445-12	2,625	2,750
2019	2-1965-03	ディスポガラス試験管 99445-13	3,425	3,600
2019	2-1965-04	ディスポガラス試験管 99445-15	3,800	4,000
2019	2-1965-05	ディスポガラス試験管 99445-16	4,200	4,400
2019	2-1965-06	ディスポガラス試験管 99445-16X	5,000	5,250
2019	2-1965-07	ディスポガラス試験管99445-16XX	5,500	5,780
2019	2-1965-18	ディスポガラス試験管 99445-18	3,275	3,450
2019	2-1965-09	ディスポガラス試験管 99445-20	8,950	9,400
2020	4-2774-01	9900012 50mlねじ口試験管	440	500
2020	4-2774-02	9900013 60mlねじ口試験管	600	700
2020	4-565-01	ネジ口試験管7mL丸STS7R 250本	24,000	25,600
2020	4-565-02	ネジ口試験管7mL平STS7F 250本	24,000	25,600
2020	4-565-03	ネジ口試験管 STS10R 250本	29,000	31,000
2020	4-565-04	ネジ口試験管 STS10F 250本	29,000	31,000
2020	4-565-05	ネジ口試験管 STS15R 100本	12,800	13,700
2020	4-565-06	ネジ口試験管 STS15F 100本	12,800	13,700
2020	4-565-07	ネジ口試験管 STS30R 100本	16,500	17,600
2020	4-565-08	ネジ口試験管 STS30F 100本	16,500	17,600
2021	4-2772-01	8084007 15ml共栓遠沈管	1,000	1,200
2021	4-2772-02	8084012 50ml共栓遠沈管	2,000	2,200
2022	1-3966-01	ディスポネジ試験管99447-13 千本	42,000	44,100
2022	1-3966-02	ディスポネジ試験管99447161 千本	46,200	48,500
2022	1-3966-03	ディスポネジ試験管99447-16 千本	51,500	54,100
2022	1-3966-04	ディスポネジ試験管9944716X 千本	58,800	61,700
2022	1-3966-05	ネジ付試験管99447-20 500本	33,600	35,300
2022	1-3966-06	ネジ付試験管99447-20X 500本	36,200	38,000
2022	1-3966-10	ディスポネジ試験管99449-13 千本	39,900	41,900
2022	1-3966-11	ディスポネジ試験管99449-16 千本	43,100	45,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2022	1-3966-12	ディスポネジ試験管9944916X 千本	48,300	50,700
2022	1-3966-13	ディスポネジ試験管9944916XX千本	55,660	58,400
2022	1-3966-14	ネジ付試験管99449-20 500本	30,980	32,500
2022	1-3966-15	ネジ付試験管99449-20X 500本	35,000	36,800
2022	1-3966-07	ディスポネジ試験管9944816X 千本	41,000	43,100
2022	1-3966-08	ディスポネジ試験管99448-16 千本	48,300	50,700
2022	1-3966-09	ネジ付試験管99448-19 500本	36,800	38,600
2022	1-3967-01	スクリュキャップ 99999-13 千個	37,000	39,000
2022	1-3967-02	スクリュキャップ 99999-15 千個	39,000	41,000
2022	1-3967-04	スクリュキャップ9998-13 288個	24,480	25,920
2022	1-3967-05	スクリュキャップ9998-15 288個	27,360	28,800
2022	1-3967-06	スクリュキャップ9998-18 192個	24,000	24,960
2022	2-463-05	マイクロチューブ NO. 01 500入	16,000	17,000
2022	2-463-01	マイクロチューブ白色 NO. 1 500入	17,000	18,000
2022	2-463-02	マイクロチューブ白色 NO. 2 400入	16,000	17,600
2022	2-463-03	マイクロチューブ白色 NO. 3 250入	11,000	12,000
2022	2-463-04	マイクロチューブ白色 NO. 4 200入	9,200	10,000
2022	2-464-01	マイクロチューブ褐色 NO. 1 500入	18,000	19,000
2022	2-464-02	マイクロチューブ褐色 NO. 2 400入	16,800	18,400
2022	6-306-01	ダーラム管 ダーラム6 (1000本入)	26,000	28,000
2022	6-306-02	ダーラム管 ダーラム7 (1000本入)	27,000	28,000
2022	6-306-03	ダーラム管 ダーラム8 (1000本入)	28,000	30,000
2022	6-306-04	ダーラム管 ダーラム9 (1000本入)	31,000	33,000
2022	6-306-06	ダーラム管 ダーラム6L(1000本入)	26,000	28,000
2022	6-306-07	ダーラム管 ダーラム7L(1000本入)	27,000	28,000
2022	6-306-05	ダーラム管 ダーラム8L(1000本入)	29,000	31,000
2024	3-9962-01	プラスチック試験管P10308 500本	5,400	6,500
2024	3-9962-02	プラスチック試験管P10310 500本	5,600	7,200
2024	4-813-01	PP試験管 TTPP-4ml 500本	3,200	3,300
2024	4-813-02	PP試験管 TTPP-5ml 400本	2,900	3,000
2024	4-813-03	PP試験管 TTPP-6ml 300本	2,500	2,600
2024	4-813-04	PP試験管 TTPP-9ml 250本	2,400	2,500
2025	7-251-20	PFA試験管 5ml	2,000	2,200
2025	7-251-21	PFA試験管 10ml	2,100	2,320
2025	7-251-22	PFA試験管 15ml	3,000	3,300
2025	7-251-23	PFA試験管 20ml	3,300	3,640
2025	7-251-24	PFA試験管 25ml	4,700	5,180
2025	7-251-25	PFA試験管 50ml	5,600	6,160
2025	7-251-26	PFA試験管 60ml	5,900	6,490
2025	3-513-01	滅菌PPチューブ 34180105D	13,750	16,200
2025	3-513-02	滅菌PPチューブ 34180015D	18,500	20,800
2025	3-9955-01	PPネジ口チューブ PST10 千本	21,000	23,500
2025	1-6403-01	PPネジ口試験管φ12×120 100本	5,200	5,600
2025	1-6403-02	PPネジ口試験管 φ15×150 50本	2,800	3,000
2025	1-6403-03	PPネジ口試験管 φ18×180 50本	3,600	3,900
2026	2-1998-01	PPチューブ滅菌34180005D 百本	3,000	3,300
2026	2-1998-02	PPチューブ滅菌34180215D 百本	4,000	4,500
2026	4-2052-11	P10304 RIAバイアルキャップ	1,900	2,300
2026	4-2052-12	P10307 RIAバイアルキャップ	1,800	2,200
2026	1-8428-01	ラウンド丸底チューブ352003 五百本	40,000	42,000
2026	1-8428-03	5ml丸底チューブ352008 千本	14,700	15,400
2026	1-8428-04	5ml丸底チューブ352052 千本	36,400	38,200
2026	1-8428-05	5ml丸底チューブ352053 千本	44,800	47,000
2026	1-8428-06	ラウンド丸底チューブ352054 千本	52,200	54,800
2026	1-8428-07	ラウンド丸底チューブ352058 五百本	35,100	36,900
2026	1-8428-08	ラウンド丸底チューブ352063 五百本	38,800	40,700
2026	1-8428-09	ラウンド丸底チューブ352027 千本	95,600	100,400
2026	1-8428-10	ラウンド丸底チューブ352001 五百本	50,400	52,900
2026	1-8428-11	ラウンド丸底チューブ352006 五百本	56,400	59,200
2026	1-8428-12	ラウンド丸底チューブ352017 千本	47,300	49,700
2026	1-8428-13	ラウンド丸底チューブ352018 千本	52,200	54,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2026	1-8428-14	ラウンド丸底チューブ352051 千本	68,000	71,400
2026	1-8428-15	ラウンド丸底チューブ352057 五百本	41,800	43,900
2026	1-8428-16	ラウンド丸底チューブ352059 五百本	46,100	48,400
2026	1-8428-17	ラウンド丸底チューブ352025 千本	101,700	106,800
2026	1-8428-18	ラウンド丸底チューブ352037 五百本	57,600	60,500
2026	1-8428-21	ラウンドチューブ 352032 二千個	34,100	35,800
2027	1-4563-01	ねじ口遠沈管 8422CTF30	1,450	1,780
2027	1-4563-02	ねじ口遠沈管 8422CTF50	1,880	2,300
2027	2-1997-01	PSチューブ滅菌済 34181005D	3,000	3,300
2027	2-1997-02	PSチューブ滅菌済34184015D 百本	4,000	4,500
2027	1-2122-01	PETチューブ TP-111 千本	24,000	31,000
2027	1-2122-02	PETチューブ TP-011 千本	24,000	31,000
2027	1-2122-03	PETチューブ TP-511 千本	24,000	31,000
2027	1-2122-04	PETチューブ TP-311 千本	24,000	31,000
2027	1-2122-05	PETチューブTP-311N(ネジ口)千本	38,000	47,000
2027	1-2122-06	PETチューブ TP-108 千本	24,000	31,000
2027	1-2122-07	PETチューブTP-108N(ネジ口)千本	42,000	51,000
2028	3-8982-01	PC培養試験管TPC13100 250本	21,800	25,500
2028	3-8982-02	PC培養試験管TPC15103 286本	28,400	33,200
2028	3-8982-03	PC培養試験管TPC16125 200本	26,400	30,900
2028	3-8982-04	PC培養試験管TPC20125 150本	22,000	25,700
2028	2-083-01	ポリカチューブTC-311 千本	36,000	42,000
2028	2-083-02	ポリカチューブTC-011 千本	36,000	42,000
2028	2-083-03	ポリカチューブTC-511 千本	36,000	42,000
2028	2-083-04	ポリカチューブTC-108'(V底)千本	36,000	42,000
2028	2-083-05	ポリカチューブTC-111(丸底)千本	36,000	42,000
2028	2-083-11	ポリカチューブφ15.8用キャップ 千個	30,000	35,200
2028	2-083-12	ポリカチューブφ16.2用キャップ 千個	30,000	35,200
2028	1-7094-01	共栓遠心沈殿管 030280-13106	4,800	5,600
2028	1-7094-02	共栓遠心沈殿管 030280-13107	5,400	5,800
2028	1-7095-01	共栓遠心沈殿管 030280-15106	4,800	5,600
2028	1-7095-02	共栓遠心沈殿管 030280-15107	5,400	5,800
2028	6-298-01	共栓試験管 遠沈管S-10 10入	12,600	14,500
2028	6-298-02	共栓試験管 遠沈管S-20 10入	16,600	18,200
2028	6-298-03	共栓試験管 遠沈管S-25 10入	16,800	18,400
2028	6-298-04	共栓試験管 遠沈管S-50 10入	25,000	28,000
2028	6-298-05	共栓試験管 遠沈管SP-10 10入	13,000	15,000
2029	1-7520-11	透明スピッチ φ16×100 100本入	2,400	2,500
2029	4-812-01	PPスピッチ CTPP-10 250本	4,250	4,500
2030	3-6298-01	遮光プラスチック遠沈管 06344-30	3,600	4,600
2030	3-6298-02	遮光プラスチック遠沈管 06344-35	5,000	6,400
2031	1-2251-01	遠沈管用自立アダプタ15ml用 10本	1,400	1,470
2031	1-2251-02	遠沈管用自立アダプタ50ml用 10本	1,900	2,000
2032	2-919-01	VビッグコニカルVIO-225 48本	10,800	11,200
2032	2-8089-01	遠沈管ECK-15MLコニカル型 百本	3,300	3,500
2032	2-8089-02	遠沈管 ECK-50ML 自立型 百本	5,400	5,700
2032	2-4726-01	遠沈管 50ml C571-1 目盛り付	31,500	33,500
2032	2-4726-02	遠沈管 50ml C571-2 目盛り付	24,500	26,000
2032	2-4735-01	遠沈管 T420-3 滅菌済 500本	38,500	40,900
2032	2-4735-02	遠沈管50mlT420-5非滅菌500本	30,000	31,900
2033	4-2050-01	P10425 15ml遠沈管 500本入	27,000	32,000
2033	4-2050-02	P10426 50ml遠沈管 500本入	31,400	37,200
2033	4-2050-03	P10427 50ml遠沈管 450本入	33,800	40,100
2033	2-8089-11	遠沈管 ECK-15ML-R コニカル型	13,900	14,700
2033	2-8089-12	遠沈管 ECK-50ML-R コニカル型	21,000	22,000
2033	2-7743-01	遠沈管15ml3142-335 500本	24,700	27,900
2033	2-7743-02	遠沈管50ml3192-335 500本	29,900	34,300
2033	2-7743-03	遠沈管15ml3132-345 500本	22,700	25,500
2033	2-7743-04	遠沈管50ml3182-345 500本	24,700	28,000
2033	6-8630-01	遠沈管15mL 3141335 500本	24,700	28,300
2033	6-8630-02	遠沈管50mL 3191335 500本	29,900	35,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2034	1-8427-01	コニカルチューブ 352095 500本	29,300	30,800
2034	1-8427-02	コニカルチューブ 352096 500本	30,400	31,900
2034	1-8427-03	コニカルチューブ 352196 500本	30,400	31,900
2034	1-8427-04	コニカルチューブ 352097 500本	30,400	31,900
2034	1-8427-05	コニカルチューブ 352099 500本	29,300	30,800
2034	1-8427-06	コニカルチューブ 352070 500本	37,400	39,300
2034	1-8427-09	コニカルチューブ 352098 500本	41,100	43,200
2034	1-8427-10	コニカルチューブ 352075 48本	19,500	20,500
2034	1-8427-11	コニカルチューブ 352076 48本	17,900	18,800
2034	1-8427-12	コニカルチューブ用クッション352090	7,200	7,600
2034	2-2060-01	遠沈管15ml 430053 500本	29,800	31,300
2034	2-2060-02	遠沈管 430055 500本	34,200	35,900
2034	2-2060-03	遠沈管 430304 500本	46,400	48,700
2034	2-2061-01	遠沈管 430790 500本入	38,400	40,300
2034	2-2061-02	遠沈管 430791 500本入	30,900	32,400
2034	2-2061-03	遠沈管 430828 500本入	42,600	44,700
2034	2-2061-04	遠沈管 430829 500本入	37,900	39,800
2034	2-2061-05	遠沈管 4558 300本入	25,600	26,900
2034	2-2061-11	遠沈管430921 500本	37,900	39,800
2035	2-3939-01	遠心チューブ 339650 500本	25,000	26,300
2035	2-3939-02	遠心チューブ 339651 500本	29,900	31,500
2035	2-3939-03	遠心チューブ 339652 500本	32,200	33,900
2035	2-3939-04	遠心チューブ 339653 300本	23,000	24,200
2035	2-5476-08	遠沈管 376813 4個×12入	18,720	19,700
2035	2-5476-09	遠沈管 347759 80個×6入	65,600	68,400
2035	2-5476-12	遠沈管用6本立てラック 374179	6,180	6,500
2035	2-469-01	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-10	9,600	10,100
2035	2-469-02	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-28	11,500	12,000
2035	2-469-03	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-30	11,500	12,000
2035	2-469-04	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-50	13,900	14,500
2035	2-469-11	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0010	16,100	16,800
2035	2-469-12	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0016	19,600	20,500
2035	2-469-13	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0030	25,100	26,200
2035	2-469-14	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0050	28,300	29,500
2035	2-468-01	ナルゲン梨型沈澱管3118-0010	12,100	12,700
2035	2-468-02	28mL梨型沈澱管31180028 十本	13,100	13,700
2035	2-468-03	30mL梨型沈澱管31180030 十本	13,100	13,700
2035	2-468-04	42mL梨型沈澱管31180050 十本	15,100	15,800
2035	2-468-05	81mL梨型沈澱管31180085 十本	17,000	17,800
2035	2-468-11	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0010	16,400	17,100
2035	2-468-12	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0016	20,700	21,600
2035	2-468-13	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0030	26,400	27,600
2035	2-468-14	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0050	28,700	30,000
2036	4-568-01	梨型沈澱管 PPC10 50個	28,000	33,000
2036	4-568-02	梨型沈澱管 PPC30 50個	37,000	43,500
2036	4-568-03	梨型沈澱管 PPC50 25個	23,000	27,100
2036	2-8006-14	5色フタ15ml用23-2274 五百個	24,000	27,300
2036	2-8006-15	5色フタ50ml用23-2276 五百個	43,000	48,900
2036	2-5362-01	プラスチックチューブ 05-539-5	30,900	32,500
2036	2-5362-02	プラスチックチューブ 05-539-12	30,900	32,500
2036	2-5362-07	プラスチックチューブ 05-539-6	35,000	36,800
2036	2-5362-08	プラスチックチューブ 05-539-7	34,300	36,100
2036	2-5362-09	プラスチックチューブ 05-539-8	35,000	36,800
2037	1-7907-01	オークリッジ遠心管31140010 2本	8,460	8,900
2037	1-7907-02	オークリッジ遠心管31140030 2本	12,100	12,700
2037	1-7907-03	オークリッジ遠心管31140050 2本	14,500	15,200
2037	1-8777-01	遠心瓶 3127-0250	19,800	20,700
2037	1-5545-01	遠心瓶3140-0250JP	15,500	16,200
2037	1-5545-02	遠心瓶3140-0500JP	19,200	20,100
2037	1-5545-03	遠心瓶3140-1006	37,000	38,600
2037	1-5589-01	遠心瓶3141-0250JP	13,900	14,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2037	1-5589-02	遠心瓶3141-0500JP	18,300	19,100
2037	1-5589-03	遠心瓶3141-1006	29,600	30,900
2037	1-7348-01	遠心瓶 3120-0250 4本	6,800	7,100
2037	1-7348-02	遠心瓶 3120-0500 4本	8,000	8,400
2037	1-7348-03	遠心瓶 3120-9500 4本	7,500	7,900
2037	1-7348-04	遠心瓶 3120-1010 4本	15,500	16,200
2037	1-7348-05	遠心瓶 3120-1000 4本	15,100	15,800
2041	6-314-01	ステンレス打抜型試験管台SU12-20	1,380	1,600
2041	6-314-02	ステンレス打抜型試験管台SU12-24	1,470	1,730
2041	6-314-03	ステンレス打抜型試験管台 SU12-40	1,850	2,050
2041	6-314-04	ステンレス打抜型試験管台SU12-50	2,050	2,210
2041	6-314-05	ステン打抜型試験管台SU16.5-20	1,570	1,760
2041	6-314-06	ステン打抜型試験管台SU16.5-24	1,750	1,970
2041	6-314-07	ステン打抜型試験管台 SU16.5-40	2,000	2,190
2041	6-314-08	ステン打抜型試験管台SU16.5-50	2,200	2,450
2041	6-314-09	ステンレス打抜型試験管台SU18-20	1,650	1,850
2041	6-314-10	ステンレス打抜型試験管台SU18-24	1,930	2,120
2041	6-314-11	ステンレス打抜型試験管台SU18-40	2,430	2,540
2041	6-314-12	ステンレス打抜型試験管台SU18-50	2,650	2,880
2041	4-2464-03	φ19×8本、φ25×4本 丸型試験管立	700	900
2041	4-1839-01	HS120112 試験管ラック	14,000	15,900
2041	4-1839-02	HS120114 試験管ラック	14,000	15,900
2041	4-1839-03	HS24322E 試験管ラック	7,000	7,900
2041	4-1839-04	HS24323E 試験管ラック	7,000	7,900
2042	2-831-05	チューブラックC37750B02E	680	740
2042	2-831-04	チューブラックC37750B04E	680	740
2042	2-831-03	チューブラックC37750B06E	680	740
2042	2-831-02	チューブラックC37750B08E	680	740
2042	2-831-01	チューブラックC37750B10E	680	740
2042	4-1837-01	120683 5個入4way試験管ラック	11,000	12,100
2042	2-2019-01	チューブラック 34321390B	900	1,000
2042	2-2019-02	チューブラック 34321390W	800	900
2042	2-2019-04	チューブラック 34321390Y	800	900
2042	2-2098-01	チューブラック 34321660B	800	940
2042	2-2098-02	チューブラック 34321660W	800	940
2042	2-2098-04	チューブラック 34321660Y	800	940
2042	2-2099-01	チューブラック 34322040B	800	940
2042	2-2099-02	チューブラック 34322040W	800	940
2042	2-2099-03	チューブラック 34322040R	800	940
2042	2-2099-04	チューブラック 34322040Y	800	940
2043	1-8533-01	試験管ラック H1018 ブルー	1,950	2,050
2043	1-8533-02	試験管ラック H1018 オレンジ	1,950	2,050
2043	6-313-01	アンワイヤー試験管立 5970-0013	3,670	3,900
2043	6-313-02	アンワイヤー試験管立 5970-0113	3,670	3,900
2043	6-313-03	アンワイヤー試験管立 5970-0213	3,670	3,900
2043	6-313-04	アンワイヤー試験管立 5970-0313	3,670	3,900
2043	6-313-05	アンワイヤー試験管立 5970-0413	3,670	3,900
2043	6-313-14	アンワイヤー試験管立 5970-0513	3,670	3,900
2043	6-313-06	アンワイヤー試験管立 5970-0016	3,670	3,900
2043	6-313-07	アンワイヤー試験管立 5970-0116	3,670	3,900
2043	6-313-08	アンワイヤー試験管立 5970-0216	3,670	3,900
2043	6-313-09	アンワイヤー試験管立 5970-0316	3,670	3,900
2043	6-313-10	アンワイヤー試験管立 5970-0416	3,670	3,900
2043	6-313-15	アンワイヤー試験管立 5970-0516	3,670	3,900
2043	6-313-11	アンワイヤー試験管立 5970-0020	3,670	3,900
2043	6-313-12	アンワイヤー試験管立 5970-0025	3,900	4,100
2043	6-313-13	アンワイヤー試験管立 5970-0030	3,900	4,100
2043	3-6029-01	一体成型試験管立て HS27511A 白	3,000	3,300
2043	3-6029-02	一体成型試験管立て HS27511B 青	3,000	3,300
2043	3-6029-03	一体成型試験管立て HS27511C 緑	3,000	3,300
2043	3-6029-04	一体成型試験管立てHS27511D赤紫	3,000	3,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2043	3-6029-05	一体成型試験管立て HS120205 黄	3,000	3,300
2043	3-6029-06	一体成型試験管立て HS27512A 白	3,000	3,400
2043	3-6029-07	一体成型試験管立て HS27512B 青	3,000	3,400
2043	3-6029-08	一体成型試験管立て HS27512C 緑	3,000	3,400
2043	3-6029-09	一体成型試験管立てHS27512D赤紫	3,000	3,400
2043	3-6029-10	一体成型試験管立て HS120206 黄	3,000	3,400
2043	3-6029-11	一体成型試験管立て HS27513A	3,000	3,400
2043	3-6029-12	一体成型試験管立て HS27514A	3,400	3,900
2043	3-6029-13	一体成型試験管立て HS27515A	3,400	3,800
2044	1-4311-01	マルチラック S600-16G 10個	35,700	37,900
2044	1-4311-03	マルチラック S600-30G 10個	35,700	37,900
2044	1-4311-04	マルチラック S600-30L 10個	35,700	37,900
2044	2-4754-01	ノンワイヤラック 18514-0013	3,200	3,600
2044	2-4754-02	ノンワイヤラック 18514-0016	3,200	3,600
2044	2-4754-03	ノンワイヤラック 18514-0020	3,200	3,600
2044	2-4754-04	ノンワイヤラック 18514-0025	3,200	3,600
2044	2-4754-05	ノンワイヤラック 18514-0030	3,200	3,600
2044	2-4753-01	ノンワイヤラック 18748-0013	2,900	3,300
2044	2-4753-02	ノンワイヤラック 18748-0016	2,900	3,300
2044	2-4753-03	ノンワイヤラック 18748-0020	2,900	3,300
2044	2-4753-04	ノンワイヤラック 18748-0025	2,900	3,300
2044	2-4753-05	ノンワイヤラック 18748-0030	2,900	3,300
2045	3-8667-03	チューブラック紫／白半透明(20ウェル)	5,200	5,500
2045	1-4850-01	回転式チューブラック HS29040A	6,100	7,100
2045	1-4850-02	回転式チューブラック HS29040B	6,100	7,100
2046	4-544-01	4wayチューブラック MTR5	4,700	4,950
2046	3-8570-01	4WAYチューブラック クリア 5個	5,000	5,700
2046	3-8570-02	4WAYチューブラック 5色アソート	5,000	5,700
2046	3-8571-01	キューブラック HS29050A	6,500	7,400
2047	3-6335-01	カラーマルチチューブラック5415-59	18,400	22,100
2047	3-8856-01	アダプトラック 青／緑 2個	1,500	1,700
2047	3-8856-02	アダプトラック 青／黄 2個	1,500	1,700
2047	3-8856-03	アダプトラック ピンク／白 2個	1,500	1,700
2047	2-9507-01	チューブ保持ラックHS24330A	5,800	6,600
2048	1-8535-01	遠沈管ラック H1013	1,100	1,150
2049	2-5721-01	遠沈管スタンド5ヶF18795-0001	9,200	10,060
2049	3-8569-01	シングル遠沈管立 HS23051	1,980	2,240
2049	3-8568-01	シングル遠沈管立 HS23052	6,500	7,400
2049	3-8582-02	マグネットストレージ ワイパー用	4,900	5,600
2049	3-8582-03	マグネットストレージ ピペッター用	4,900	5,600
2049	3-8582-04	マグネットストレージ ボックス	4,900	5,600
2050	1-3240-01	遠沈管用折りたたみラックHS24320B	5,300	6,000
2050	1-3240-02	遠沈管用折りたたみラックHS24320P	5,300	6,000
2050	1-3240-03	遠沈管用折り畳みラック 紫 2個	5,500	6,200
2050	1-3240-04	遠沈管用折り畳みラック 緑 2個	5,500	6,200
2050	1-4514-01	ワイヤー遠沈管立て(50ml用)8本用	8,000	9,100
2050	4-2251-02	H18921-0000 バイアルラック	6,800	7,200
2051	4-2507-01	213512308 ガラスロート	1,900	2,100
2051	4-2507-02	213512805 ガラスロート	2,000	2,200
2051	4-2507-03	213513304 ガラスロート	2,900	3,100
2051	4-2507-04	213513801 ガラスロート	2,900	3,100
2051	4-2507-05	213514103 ガラスロート	3,100	3,300
2051	4-2507-06	213514609 ガラスロート	3,300	3,500
2051	4-2507-07	213515108 ガラスロート	4,100	4,400
2051	4-2507-08	213515708 ガラスロート	5,900	6,300
2051	4-2507-09	213516104 ガラスロート	14,000	14,800
2052	4-1814-01	437 PPビフネルロート42.5mm	1,400	1,500
2052	4-1814-02	438 PPビフネルロート55mm	1,500	1,600
2052	4-1814-03	439 PPビフネルロート70mm	1,600	1,700
2052	4-1814-04	440 PPビフネルロート80mm	2,000	2,200
2052	4-1814-05	441 PPビフネルロート90mm	2,300	2,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2052	4-1814-06	442 PPビフネルロート110mm	4,000	4,200
2052	4-1814-07	443 PPビフネルロート160mm	6,400	6,700
2052	4-1814-08	445 PPビフネルロート240mm	12,000	13,000
2052	4-1813-01	835 ブフネルロート用目皿網45mm	120	130
2052	4-1813-02	836 ブフネルロート用目皿網55mm	130	140
2052	4-1813-03	837 ブフネルロート用目皿網70mm	150	160
2052	4-1813-04	838 ブフネルロート用目皿網80mm	190	210
2052	4-1813-05	839 ブフネルロート用目皿網90mm	200	210
2052	4-1813-06	840 ブフネルロート用目皿網110mm	210	220
2052	4-1813-07	843 ブフネルロート用目皿網160mm	220	230
2052	4-1813-08	844 ブフネルロート用目皿網240mm	240	250
2052	4-1856-01	CF-60 クロマト用ファンネル	4,200	4,700
2052	4-1856-02	CF-120 クロマト用ファンネル	4,200	4,700
2052	4-1856-03	CF-240 クロマト用ファンネル	4,200	4,700
2052	4-1856-04	CF-960 クロマト用ファンネル	4,200	4,700
2052	4-1856-05	CF-960WN クロマト用ファンネル	4,200	4,700
2053	4-2785-01	8855 ミニロート	980	1,020
2053	4-2785-02	8856 ミニロート	980	1,020
2053	4-2785-03	8858 ミニロート	980	1,020
2053	2-9171-01	ガラスロート30	460	490
2053	2-9171-02	ガラスロート45	480	490
2053	2-9171-03	ガラスロート50	680	700
2053	2-9171-04	ガラスロート60	550	570
2053	2-9171-05	ガラスロート70	760	790
2053	2-9171-06	ガラスロート75	660	700
2053	2-9171-07	ガラスロート100	1,600	1,680
2053	2-9171-08	ガラスロート150	2,900	3,010
2053	4-2787-01	WF-3 ガラス製スコップロート	2,200	2,400
2053	4-2787-02	WF-6 ガラス製スコップロート	2,500	2,700
2053	4-2787-03	WF-10 ガラス製スコップロート	2,800	3,000
2053	4-2872-01	WF101 5個入秤量皿付きロート	17,000	18,000
2053	4-2872-02	WF102 5個入秤量皿付きロート	18,000	19,000
2053	4-2872-03	WF103 5個入秤量皿付きロート	20,000	21,000
2053	4-2872-04	WF104 5個入秤量皿付きロート	22,000	23,000
2053	4-2872-05	WF105 5個入秤量皿付きロート	24,000	25,000
2053	4-2872-06	WF106 5個入秤量皿付きロート	21,000	22,000
2053	6-325-01	マイクロ秤量皿ロート 35×10 5入	21,500	26,500
2053	6-325-02	マイクロ秤量皿ロート 40×15 5入	23,000	25,000
2053	6-325-03	マイクロ秤量皿ロート 45×20 5入	26,000	28,000
2053	6-325-04	マイクロ秤量皿ロート 55×25 5入	27,500	29,500
2053	6-325-05	マイクロ秤量皿ロート 68×32 5入	29,500	32,000
2053	6-325-06	マイクロ秤量皿ロート 5点セット	30,500	33,000
2055	4-2445-01	14/23 半円形ジョイントロート	700	800
2055	4-2445-02	19/26 半円形ジョイントロート	900	1,000
2055	4-2445-03	29/32 半円形ジョイントロート	1,000	1,100
2055	1-7742-01	PTFEロート 039.030	1,650	1,800
2055	1-7742-02	PTFEロート 039.050	2,900	3,200
2055	1-7742-03	PTFEロート 039.070	4,700	5,100
2055	1-7742-04	PTFEロート 039.100	9,300	10,200
2055	1-7742-05	PTFEロート 039.150	19,500	21,300
2056	4-2645-01	PF-50 粉末ロート 50mm	9,800	10,500
2056	4-2645-02	PF-75 粉末ロート 70mm	12,000	12,800
2056	4-2645-03	PF-100 粉末ロート 100mm	15,000	16,000
2056	4-2508-01	213545102 粉末ロート120mm	5,000	5,300
2056	4-2508-02	213545505 粉末ロート160mm	6,500	6,900
2056	4-2508-03	213546107 粉末ロート200mm	9,800	10,400
2057	2-2047-32	ディスポロートバラ売350400651個	47	50
2057	2-2047-02	ディスポロート 35040065 百個	2,750	3,000
2057	1-9110-01	ディスポポリロートYMD100 200個	2,950	3,200
2057	4-2229-01	1. 3L 大型PPロート	1,700	1,900
2057	4-2229-02	3. 2L 大型PPロート	3,400	3,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2057	4-2229-03	12.5L 大型PPロート	6,100	6,600
2057	4-2229-11	200, 260φ用フィルター PPロート	990	1,100
2058	1-4231-01	廃液用ロート 蓋付 HRH	1,300	1,400
2058	1-4231-02	廃液用ロート(蓋付) HRHB	2,600	2,800
2058	1-4231-03	廃液用ロート HRHV	3,500	3,800
2059	4-454-01	ステンレスロート SRT10	1,000	1,050
2059	4-454-02	ステンレスロート SRT12	1,300	1,350
2059	4-454-03	ステンレスロート SRT14	1,600	1,700
2059	1-3801-01	一斗缶用ロートSK-15	2,300	2,350
2061	2-9348-01	ドラム缶ロートUT-0499	27,500	34,000
2063	9-860-13	ラボランシリコン栓 NO-13 11入	3,180	3,200
2063	9-860-14	ラボランシリコン栓 NO-14 11入	3,870	3,900
2063	9-860-15	ラボランシリコン栓 NO-15 11入	4,340	4,350
2063	9-861-12	ラボラン赤ゴム栓 NO. 12 11入	1,540	1,550
2063	9-861-13	ラボラン赤ゴム栓 NO. 13 11入	1,710	1,700
2063	1-7650-06	穴付きシリコン栓 13号 1個入	425	450
2063	1-9662-01	極小シリコン栓 S-7 10個入	350	410
2063	1-9662-02	極小シリコン栓 S-8 10個入	350	410
2063	1-9662-03	極小シリコン栓 S-9 10個入	350	410
2063	1-9662-04	極小シリコン栓 S-10 10個入	350	410
2063	1-9662-05	極小シリコン栓 S-11 10個入	350	410
2063	1-9662-06	極小シリコン栓 OA 10個入	350	410
2063	1-9662-07	極小シリコン栓 OB 10個入	350	410
2063	1-9662-08	極小シリコン栓 K-0 10個入	350	410
2063	1-9662-09	極小シリコン栓 K-01 10個入	350	410
2063	1-9662-10	極小シリコン栓 K-02 10個	350	410
2063	1-9662-11	極小シリコン栓 K-03 10個入	350	410
2065	3-8255-01	ディスポセルロース栓9231210 千個	10,300	11,300
2065	3-8255-02	ディスポセルロース栓9231211 千個	10,300	10,900
2065	3-8255-03	ディスポセルロース栓9231212 千個	10,300	11,400
2065	3-8255-04	ディスポセルロース栓9231214 千個	10,300	11,400
2065	3-8255-05	ディスポセルロース栓9231216 千個	10,300	10,900
2065	3-8255-06	ディスポセルロース栓 9231215	6,500	7,300
2065	3-8255-07	ディスポセルロース栓 9231218	7,400	8,000
2065	3-8255-08	ディスポセルロース栓 9231225	20,400	22,400
2065	3-8255-09	ディスポセルロース栓 9231229	14,400	16,200
2065	3-8255-10	ディスポセルロース栓9231232 百個	7,200	7,600
2065	3-8255-11	ディスポセルロース栓9231237 百個	8,900	9,600
2065	3-8255-12	ディスポセルロース栓9231238 百個	8,900	9,800
2065	3-8255-13	ディスポセルロース栓9231240 百個	13,000	14,200
2065	3-8255-14	ディスポセルロース栓9231245 75	13,900	15,400
2066	1-4537-21	コルク栓 φ15×φ12×15 10入	700	930
2066	1-4537-22	コルク栓 φ16×φ14×25 10入	780	1,030
2066	1-4537-23	コルク栓 φ18×φ15×18 10入	730	980
2066	1-4537-41	コルク栓 φ20×φ15×20 10入	750	1,000
2066	1-4537-24	コルク栓 φ20×φ16×20 10入	750	1,000
2066	1-4537-25	コルク栓 φ21×φ18×21 10入	780	1,050
2066	1-4537-26	コルク栓 φ22.5×φ19.5×21十入	850	1,150
2066	1-4537-27	コルク栓 φ24×φ21×24 10入	950	1,300
2066	1-4537-28	コルク栓 φ25.5×φ22×24十入	1,990	2,900
2066	1-4537-29	コルク栓 φ27×φ24×24 10入	2,250	3,300
2066	1-4537-30	コルク栓 φ30×φ27×24 10入	2,430	3,800
2066	1-4537-31	コルク栓 φ33×φ30×24 10入	2,790	4,100
2066	1-4537-33	コルク栓 φ39×φ35×36 10入	4,270	6,200
2066	1-4537-34	コルク栓 φ43×φ38×33 10入	4,680	7,400
2066	1-4537-35	コルク栓 φ48×φ39×35 10入	5,630	8,800
2066	1-4537-37	コルク栓 φ52×φ45×35 10入	7,200	10,500
2067	6-343-01	シリコ栓 T-10 10入	1,800	1,970
2067	6-343-02	シリコ栓 T-12 10入	1,900	2,080
2067	6-343-03	シリコ栓 T-15 10入	2,050	2,250
2067	6-343-04	シリコ栓 T-17 10入	2,150	2,370

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2067	6-343-05	シリコ栓 T-19 10入	2,200	2,410
2067	6-343-06	シリコ栓 T-22 10入	2,300	2,530
2067	6-343-07	シリコ栓 T-24 10入	2,950	3,240
2067	6-343-18	シリコセン T-28 10個	3,750	4,120
2067	6-343-08	シリコ栓 T-32 10入	4,100	4,500
2067	6-343-19	シリコセン T-38 10個	7,000	7,690
2067	6-343-09	シリコ栓 T-42 10入	11,600	12,800
2067	6-343-10	シリコ栓 T-52 10入	12,700	14,000
2067	6-343-11	シリコ栓 L-12 10入	1,900	2,080
2067	6-343-12	シリコ栓 L-17 10入	2,150	2,370
2067	6-343-13	シリコ栓 L-22 10入	2,300	2,530
2067	6-343-14	シリコ栓 C-20 10入	2,200	2,410
2067	6-343-15	シリコ栓 C-30 10入	2,750	3,020
2067	6-343-16	シリコ栓 C-40 10入	3,500	3,840
2067	6-343-17	シリコ栓 C-55 10入	4,300	4,720
2067	6-343-20	シリコセン C-65 10個	6,800	7,470
2068	5-1093-03	バイオシリコN-12 オレンジ 10入	2,000	2,190
2068	5-1094-03	バイオシリコN-15 オレンジ 10入	2,200	2,410
2068	5-1095-03	バイオシリコ N-17 オレンジ 10入	2,300	2,530
2068	5-1096-03	バイオシリコ N-19 オレンジ 10入	2,400	2,640
2068	5-1097-03	バイオシリコ N-22 オレンジ 10入	2,600	2,860
2068	5-1098-03	バイオシリコ N-24 オレンジ 10入	3,100	3,410
2068	5-1093-04	バイオシリコ N-28 10個	4,050	4,460
2068	5-1099-03	バイオシリコ N-32 オレンジ 10入	4,800	5,280
2068	5-1093-05	バイオシリコ N-38 10個	7,700	8,480
2068	5-1100-03	バイオシリコ N-42 オレンジ 10入	12,500	13,800
2068	5-1101-03	バイオシリコ N-52 オレンジ 10入	14,000	15,400
2068	6-344-04	カラーシリコセン T-17 緑 10入	2,700	2,970
2068	6-344-08	カラーシリコセン T-19 緑 10入	2,900	3,180
2068	7-4870-01	ステンレスモルトン栓MS13 50個	5,750	6,200
2068	7-4870-02	ステンレスモルトン栓MS15 50個	5,850	6,300
2068	7-4870-03	ステンレスモルトン栓MS18 50個	6,300	6,800
2068	7-4870-04	ステンレスモルトン栓MS21 50個	6,600	7,100
2068	7-4870-05	ステンレスモルトン栓MS25 50個	8,450	9,000
2069	6-350-01	Mキャップ M-12A(10ケ入)	500	580
2069	6-350-02	Mキャップ M-13 (10ケ入)	660	760
2069	6-350-03	Mキャップ M-15(10ケ入)	790	910
2069	6-350-04	Mキャップ M-16.5 (10ケ入)	790	910
2069	6-350-05	Mキャップ M-18 (10ケ入)	950	1,100
2069	6-350-06	Mキャップ M-20 (10ケ入)	1,100	1,270
2069	6-350-07	Mキャップ M-22 (10ケ入)	1,250	1,440
2069	6-351-01	Wキャップ W-9(10ケ入)	700	810
2069	6-351-02	Wキャップ W-10(10ケ入)	840	970
2069	6-351-03	Wキャップ W-12(10ケ入)	1,000	1,160
2069	6-351-04	Wキャップ W-15(10ケ入)	1,120	1,290
2069	6-351-05	Wキャップ W-16(10ケ入)	1,120	1,290
2069	6-351-06	Wキャップ W-18(10ケ入)	2,520	2,910
2069	6-351-07	Wキャップ W-21(10ケ入)	3,360	3,880
2069	6-351-08	Wキャップ W-20 (10ケ入)	3,360	3,880
2069	6-351-09	Wキャップ W-24(10ケ入)	3,360	3,880
2069	1-6225-01	シリコンスポイト栓 N-1 10入	1,480	1,710
2069	1-6225-02	シリコンスポイト栓 N-2 10入	1,480	1,710
2070	4-1815-01	8830900カラフル試験管キャップ透明	390	420
2070	4-1815-02	8830904 カラフル試験管キャップ青	390	420
2070	4-1815-03	8830906 カラフル試験管キャップ黄	390	420
2070	4-1815-04	8830910 カラフル試験管キャップ赤	390	420
2070	4-1815-05	8830912 カラフル試験管キャップ緑	390	420
2070	4-1816-01	8830500カラフル試験管キャップ透明	540	560
2070	4-1816-02	8830504 カラフル試験管キャップ青	540	590
2070	4-1816-03	8830506 カラフル試験管キャップ黄	540	560
2070	4-1816-04	8830510 カラフル試験管キャップ赤	540	560

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2070	4-1816-05	8830512 カラフル試験管キャップ緑	540	560
2070	4-2250-01	F18799-0000キャップ取り付け器	7,000	8,000
2071	3-1585-01	クリップC18960010E	280	300
2071	3-1585-02	クリップC18960012E	290	310
2071	3-1585-03	クリップC18960014E	300	320
2071	3-1585-04	クリップC18960019E	310	330
2071	3-1585-05	クリップC18960024E	350	380
2071	3-1585-06	クリップC18960029E	370	400
2071	3-1585-07	クリップC18960034E	420	450
2071	3-1585-08	クリップC18960040E	460	500
2071	3-1585-09	クリップC18960045E	480	510
2071	3-1585-51	クリップ C18960010ES	2,520	2,700
2071	3-1585-52	クリップ C18960012ES 10個	2,610	2,800
2071	3-1585-53	クリップ C18960014ES 10個	2,700	2,900
2071	3-1585-54	クリップ C18960019ES 10個	2,790	3,000
2071	3-1585-55	クリップ C18960024ES 10個	3,150	3,400
2071	3-1585-56	クリップ C18960029ES 10個	3,330	3,600
2071	3-1585-57	クリップ C18960034ES 10個	3,780	4,000
2071	3-1585-58	クリップ C18960040ES 10個	4,140	4,500
2071	3-1585-59	クリップ C18960045ES 10個	4,320	4,600
2071	5-3004-01	ケックジョイントクリップ KCM14N	8,700	9,200
2071	5-3004-02	ケックジョイントクリップ KCM19N	8,900	9,400
2071	5-3004-03	ケックジョイントクリップ KCM24N	9,600	10,100
2071	5-3004-04	ケックジョイントクリップ KCM29N	10,400	11,000
2071	6-366-01	ケミカルバンド 大 生ゴム 50入	2,380	3,050
2071	6-366-02	ケミカルバンド 小 生ゴム 50入	2,300	3,050
2071	6-367-01	シリコンカラーバンド小 ホワイト 10入	1,500	2,150
2071	6-367-02	シリコンカラーバンド 小 ブルー 10入	1,500	2,150
2071	6-367-03	シリコンカラーバンド小 イエロー 10入	1,500	2,150
2071	6-367-04	シリコンカラーバンド小 グリーン 10入	1,500	2,150
2071	6-367-05	シリコンカラーバンド 小 レッド 10入	1,500	2,150
2071	6-368-01	シリコンカラーバンド大 ホワイト 10入	2,000	2,600
2071	6-368-02	シリコンカラーバンド 大 ブルー 10入	2,000	2,600
2071	6-368-03	シリコンカラーバンド大 イエロー 10入	2,000	2,600
2071	6-368-04	シリコンカラーバンド大 グリーン 10入	2,000	2,600
2071	6-368-05	シリコンカラーバンド 大 レッド 10入	2,000	2,600
2073	9-863-05	ラボランスポイトシリコン0.5ml用11個	500	600
2073	9-863-06	ラボランスポイトシリコン3ml用 11個	1,000	1,200
2073	6-356-05	スポイト(シリコンゴム製) 0.5ml用	50	60
2073	6-356-01	スポイト(シリコンゴム製) 1ml用	45	60
2073	6-356-02	スポイト(シリコンゴム製) 2ml用	80	100
2073	6-356-06	スポイト(シリコンゴム製) 3ml用	100	120
2073	6-356-03	スポイト(シリコンゴム製) 5ml用	150	180
2073	6-356-04	スポイト(シリコンゴム製) 10ml用	230	270
2073	6-356-07	スポイト(シリコンゴム製) 20ml用	660	760
2073	1-6227-01	シリコンスポイトメスピペット用0.5ml	110	130
2073	1-6227-02	シリコンスポイト(メスピペット用)1ml	96	110
2073	1-6227-03	シリコンスポイト(メスピペット用)2ml	120	140
2073	1-6227-04	シリコンスポイト(メスピペット用)3ml	160	180
2073	1-6227-05	シリコンスポイト(メスピペット用)5ml	166	190
2073	1-6227-06	シリコンスポイト(メスピペット用)10ml	230	270
2073	1-6227-07	シリコンスポイト(メスピペット用)20ml	780	900
2074	5-3067-01	ゴムピペッター 黒 50ml	1,880	2,100
2074	5-3067-02	ゴムピペッター れんが色 50ml	1,880	2,100
2074	2-834-01	ゴムピペッターC43960005DA	980	1,050
2074	2-834-02	ゴムピペッターC43960010BL	980	1,050
2074	2-834-03	ゴムピペッターC43960015RE	980	1,050
2074	2-834-04	ゴムピペッターC43960020YE	980	1,050
2074	2-834-05	ゴムピペッターC43960025OR	980	1,050
2074	6-359-01	シリコンピペッター 25ML	2,350	2,700
2074	6-359-02	シリコンピペッター 50ML	3,000	3,450

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2074	2-833-01	シリコンピペッターC43950005DA	1,300	1,400
2074	2-833-02	シリコンピペッターC43950110BL	1,300	1,400
2074	2-833-03	シリコンピペッターC43950015RE	1,300	1,400
2074	2-833-04	シリコンピペッターC43950020YE	1,300	1,400
2074	2-833-05	シリコンピペッターC43950025OR	1,300	1,400
2074	5-5610-01	シリコンカラー安全スポイト 50cc赤	3,400	3,670
2074	5-5610-02	シリコンカラー安全スポイト 50cc青	3,400	3,670
2074	5-5610-03	シリコンカラー安全スポイト 50cc緑	3,400	3,670
2074	5-5610-04	シリコンカラー安全スポイト 50cc黄	3,400	3,670
2082	1-4257-21	ドライヤースタンド TF-19Y015	4,000	4,300
2082	4-751-01	ビュレット専用クランプ 313	2,400	2,850
2083	1-7496-11	両開クランプ CMF-100T	3,000	3,500
2083	1-7496-12	両開クランプ CMF-80T	2,850	3,300
2083	1-7496-13	両開クランプ CMF-50T	2,750	3,200
2083	1-7497-11	両開クランプ CML-100T	3,000	3,500
2083	1-7497-12	両開クランプ CML-80T	2,850	3,300
2083	1-7497-13	両開クランプ CML-50T	2,750	3,200
2083	1-7495-01	両開クランプ C-100	2,100	2,700
2083	1-7495-02	両開クランプ C-80	2,050	2,600
2083	1-7495-03	両開クランプ C-50	1,650	2,100
2086	6-688-01	丸型クランプ 大 40~70mm	1,800	2,000
2086	6-688-02	丸型クランプ 中 30~45mm	1,600	1,700
2086	6-688-03	丸型クランプ 小 15~30mm	1,300	1,500
2088	6-413-11	チェーンクランプ 02-214-149	12,200	15,500
2089	3-567-04	リングクランプ XL	13,900	14,800
2089	4-744-01	ムッフ付きリング CR-50	700	820
2089	4-744-02	ムッフ付きリング CR-70	800	930
2089	4-744-03	ムッフ付きリング CR-90	900	1,050
2090	1-7494-11	ムッフ MST-19T	1,460	1,710
2090	1-7494-12	ムッフ MRA-19T	1,620	1,900
2090	1-7494-13	ムッフ MOS-29T	2,530	2,860
2090	1-7493-01	ムッフ ML-13	550	650
2090	1-7493-02	ムッフ ML-16	660	780
2090	1-7493-03	ムッフ MNL-16	940	1,110
2090	1-7493-04	ムッフ MNR-16	1,550	1,820
2090	1-7493-05	ムッフ MR-18	1,600	1,880
2091	1-7936-01	標準ムッフ 05-754Q	2,900	3,100
2093	1-4642-16	300×300 ラボラトリージャッキ	45,000	47,000
2094	4-1988-01	EVA黒マット付き150 ラボジャッキ	13,000	15,600
2094	4-1988-02	EVA黒マット付き200 ラボジャッキ	15,000	17,600
2094	3-9478-01	シリコンマット付きラボジャッキ 150	14,000	19,000
2094	3-9478-02	シリコンマット付きラボジャッキ 200	16,000	22,000
2094	1-4641-11	コーティングラボジャッキ 150×150	12,800	13,300
2094	1-4641-12	コーティングラボジャッキ 180×180	14,400	14,900
2094	1-4641-13	コーティングラボジャッキ 200×200	15,400	15,900
2095	6-449-01	カラーラボジャッキBOY100 グリーン	23,300	26,500
2095	6-449-02	カラーラボジャッキ BOY105 ブルー	27,000	29,500
2095	6-449-03	カラーラボジャッキ BOY110 ピンク	35,800	38,000
2095	6-449-05	カラーラボジャッキBOY115 イエロー	44,100	46,500
2095	6-449-21	カラーラボジャッキBOY116	70,000	71,500
2095	6-449-06	カラーラボジャッキ BOY118 グレー	210,000	235,500
2095	6-449-10	カラーラボジャッキ 補助プレート 130	10,800	11,500
2095	6-449-11	カラーラボジャッキ 補助プレート 131	17,100	18,500
2095	6-449-12	カラーラボジャッキ 補助プレート 134	51,200	54,500
2097	2-8028-01	MEISTERピンセットNo. 0-SA	3,500	3,900
2097	2-8028-02	MEISTERピンセット 00-SA	3,600	4,000
2097	2-8028-03	MEISTERピンセット 00C-SA	3,600	4,000
2097	2-8028-04	MEISTERピンセット 00B-SA	4,300	4,700
2097	2-8028-35	OOD-SA MEISTERピンセット	5,000	5,500
2097	2-8028-05	MEISTERピンセット 0C9-SA	3,500	3,900
2097	2-8028-06	MEISTERピンセット 0C11-SA	3,500	3,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2097	2-8028-07	MEISTERピンセット 1-SA	3,300	3,600
2097	2-8028-27	MEISTERピンセット1-SA-150	5,700	6,200
2097	2-8028-08	MEISTERピンセット 2-SA	3,500	3,900
2097	2-8028-09	MEISTERピンセット 2A-SA	3,400	3,700
2097	2-8028-36	2B-SA MEISTERピンセット	5,500	6,000
2097	2-8028-31	26-SA MEISTERピンセット	4,200	4,600
2097	2-8028-32	232-SA MEISTERピンセット	4,900	5,300
2097	2-8028-10	MEISTERピンセット 3-SA	3,500	3,900
2097	2-8028-11	MEISTERピンセット 3C-SA	3,500	3,900
2097	2-8028-38	4A-SA MEISTERピンセット	4,800	5,200
2097	2-8028-39	3L-SA MEISTERピンセット	7,500	8,200
2097	2-8028-37	35A-SA MEISTERピンセット	5,100	5,600
2097	2-8028-12	MEISTERピンセット 4-SA	4,000	4,400
2097	2-8028-13	MEISTERピンセット 5-SA	4,300	4,700
2097	2-8028-14	MEISTERピンセット 5A-SA	4,300	4,700
2097	2-8028-15	MEISTERピンセット 5AR-SA	5,000	5,500
2097	2-8028-40	5B-SA MEISTERピンセット	5,700	6,200
2097	2-8028-33	524-SA MEISTERピンセット	4,400	4,800
2097	2-8028-16	MEISTERピンセット 6-SA	4,200	4,600
2097	2-8028-34	615-SA MEISTERピンセット	5,300	5,800
2097	2-8028-17	MEISTERピンセット 7-SA	4,900	5,400
2097	2-8028-41	7A-SA MEISTERピンセット	4,900	5,400
2097	2-8028-18	MEISTERピンセット 7B-SA	4,900	5,400
2097	2-8028-19	MEISTERピンセット AA-SA	2,500	2,800
2097	2-8028-42	D-SA MEISTERピンセット	5,800	6,300
2097	2-8028-20	MEISTERピンセット F-SA	5,000	5,500
2097	2-8028-43	FTP-SA MEISTERピンセット	7,000	7,600
2097	2-8028-21	MEISTERピンセット SS-SA	3,500	3,900
2097	2-8028-44	SSB-SA MEISTERピンセット	4,900	5,300
2097	3-1611-01	MEISTERピンセット0-GRIP	4,100	4,500
2097	3-1611-04	MEISTERピンセット00B-GRIP	5,000	5,500
2097	3-1611-05	ピンセット0C-9-GRIP	4,100	4,500
2097	3-1611-06	ピンセット0C-11-GRIP	4,100	4,500
2097	3-1611-07	MEISTERピンセット1-GRIP	3,900	4,300
2097	3-1611-08	MEISTERピンセット2-GRIP	4,100	4,500
2097	3-1611-09	MEISTERピンセット2A-GRIP	4,000	4,400
2097	3-1611-11	MEISTERピンセット3C-GRIP	4,100	4,500
2097	3-1611-12	MEISTERピンセット4-GRIP	4,600	5,000
2097	3-1611-13	MEISTERピンセット5-GRIP	5,000	5,500
2097	3-1611-14	MEISTERピンセット5A-GRIP	5,000	5,500
2097	3-1611-15	MEISTERピンセット5AR-GRIP	5,800	6,300
2097	3-1611-16	MEISTERピンセット6-GRIP	4,900	5,400
2097	3-1611-17	MEISTERピンセット7-GRIP	5,700	6,200
2097	3-1611-18	MEISTERピンセット7B-GRIP	5,700	6,200
2097	3-1611-19	MEISTERピンセットAA-GRIP	3,400	3,700
2097	3-1611-20	MEISTERピンセットF-GRIP	5,800	6,300
2097	3-1611-21	MEISTERピンセットSS-GRIP	4,100	4,500
2097	2-5149-01	ピンセット AXALO-AXAL	7,800	8,500
2097	2-5149-06	ピンセット AXALOC11-AXAL	7,500	8,200
2097	2-5149-07	ピンセット AXAL1-AXAL	7,500	8,200
2097	2-5149-08	ピンセット AXAL2-AXAL	7,600	8,300
2097	2-5149-09	ピンセット AXAL2A-AXAL	8,600	9,400
2097	2-5149-10	ピンセット AXAL3-AXAL	7,800	8,500
2097	2-5149-11	ピンセット AXAL3C-AXAL	7,800	8,500
2097	2-5149-12	ピンセット AXAL4-AXAL	9,000	9,800
2097	2-5149-13	ピンセット AXAL5-AXAL	8,600	9,300
2097	2-5149-14	ピンセット AXAL5A-AXAL	12,500	13,600
2097	2-5149-15	MEISTERピンセット5AR-AXAL	9,800	10,700
2097	2-5149-16	MEISTERピンセット 6-AXAL	10,000	10,900
2097	2-5149-17	ピンセット AXAL7-AXAL	9,000	9,800
2097	2-5149-41	7A-AXAL MEISTERピンセット	9,000	9,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2097	2-5149-18	MEISTERピンセット 7B-AXAL	9,900	10,800
2097	2-5149-20	ピンセット AXALF-AXAL	8,600	9,400
2097	2-5149-21	ピンセット AXALSS-AXAL	7,800	8,500
2097	3-9819-01	MEISTERピンセット 0-TNF	6,300	6,900
2097	3-9819-02	MEISTERピンセット 00-TNF	7,500	8,200
2097	3-9819-03	MEISTERピンセット 00C-TNF	5,400	5,900
2097	3-9819-04	MEISTERピンセット 00B-TNF	6,200	6,800
2097	3-9819-05	MEISTERピンセット 0C9-TNF	6,300	6,900
2097	3-9819-06	MEISTERピンセット0C11-TNF	6,300	6,900
2097	3-9819-07	MEISTERピンセット 1-TNF	6,000	6,300
2097	3-9819-08	MEISTERピンセット 2-TNF	6,300	6,600
2097	3-9819-09	MEISTERピンセット 2A-TNF	6,300	6,600
2097	3-9819-10	MEISTERピンセット 3-TNF	6,300	6,900
2097	3-9819-11	MEISTERピンセット 3C-TNF	6,300	6,900
2097	3-9819-12	MEISTERピンセット 4-TNF	6,800	7,100
2097	3-9819-13	MEISTERピンセット 5-TNF	7,200	7,900
2097	3-9819-14	MEISTERピンセット 5A-TNF	7,200	7,900
2097	3-9819-15	MEISTERピンセット 5AR-TNF	7,300	8,000
2097	3-9819-16	MEISTERピンセット 6-TNF	6,400	7,000
2097	3-9819-17	MEISTERピンセット 7-TNF	7,300	8,000
2097	3-9819-18	MEISTERピンセット 7B-TNF	7,300	8,000
2097	3-9819-19	MEISTERピンセット AA-TNF	5,100	5,600
2097	3-9819-20	MEISTERピンセット F-TNF	6,100	6,700
2097	3-9819-21	MEISTERピンセット SS-TNF	6,700	7,300
2097	2-8028-22	マイスターピンセット 0-SA-5	15,600	17,000
2097	2-8028-23	マイスターピンセット 2A-SA-5	15,100	16,400
2097	2-8028-24	マイスターピンセット 4-SA-5	17,700	19,200
2097	2-8028-28	マイスターピンセット 5AR-SA-5	21,500	23,400
2097	2-8028-29	マイスターピンセット 7-SA-5	20,500	22,300
2097	2-8028-30	マイスターピンセット AA-SA-5	19,000	20,700
2097	2-8028-25	マイスターピンセット F-SA-5	22,100	24,000
2097	2-8028-26	マイスターピンセット SS-SA-5	15,600	17,000
2098	3-9820-01	MEISTERピンセットM 1M-SA	2,900	3,200
2098	3-9820-02	MEISTERピンセットM 2M-SA	2,900	3,200
2098	3-9820-03	MEISTERピンセットM 2AM-SA	2,900	3,100
2098	3-9820-04	MEISTERピンセットM 3M-SA	2,900	3,200
2099	3-6681-03	ステンレスピンセット 60SA	700	750
2099	3-6681-02	ステンレスピンセット 35SA	730	790
2099	3-6681-04	ステンレスピンセット 611SA	960	1,030
2099	3-6681-01	ステンレスピンセット 33SA	750	810
2099	1-2018-01	鉄腕ピンセット PT-16	1,800	1,950
2099	1-2018-02	鉄腕ピンセット PT-17	1,770	1,950
2099	1-2018-03	鉄腕ピンセット PT-31	1,940	2,260
2100	0-9821-01	RUBISピンセット 1K102	3,950	4,200
2100	0-9821-12	ピンセット1K002	3,950	4,200
2100	0-9821-03	ピンセット1K302C	3,950	4,200
2100	0-9821-04	ピンセット1K302S	3,950	4,200
2100	1-8188-08	120A. SA 汎用型ピンセット	3,800	4,000
2100	1-8188-09	121. SA 汎用型ピンセット160mm	3,800	4,000
2100	1-8188-10	124. SA 汎用型ピンセット150mm	3,800	4,000
2101	2-8091-01	プラスチックピンセットGDPP125MM	380	410
2102	9-5683-01	耐酸性ピンセット 先端丸型K2A	1,600	1,800
2102	9-5683-02	耐酸性ピンセット 鷲型K6	1,900	2,100
2102	9-5683-03	耐酸性ピンセット 細く鋭いK7	1,900	2,100
2102	9-5683-04	耐酸性ピンセット 先端平型KR	1,900	2,100
2102	9-5683-05	耐酸性ピンセット先端丸平型K35A	1,900	2,100
2102	9-5681-01	制電ピンセット 先端丸型NK2A	2,200	2,400
2102	9-5681-02	制電ピンセット 鷲型NK6	2,200	2,400
2102	9-5681-03	制電ピンセット 細く鋭いNK7	2,200	2,400
2102	9-5681-04	制電ピンセット 先端平型NKR	2,200	2,400
2102	9-5681-05	制電ピンセット 先端丸平型NK35A	2,200	2,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2102	1-3250-01	ピンセット027. 100 先端平	3,900	4,300
2102	1-3250-02	ピンセット027. 150 先端平	5,000	5,500
2102	1-3250-03	ピンセット027. 200 先端平	6,100	6,700
2102	1-3251-01	ピンセット027. 101 先端細	4,000	4,400
2102	1-3251-02	ピンセット027. 151 先端細	5,000	5,500
2102	1-3251-03	ピンセット027. 201 先端細	6,100	6,700
2104	9-890-01	ラボランスプーン 150mm 11本入	1,300	1,600
2104	9-890-02	ラボランスプーン 165mm 11本入	1,400	1,700
2104	9-890-03	ラボランスプーン 180mm 11本入	2,100	2,600
2104	9-890-04	ラボランスプーン 210mm 11本入	3,100	3,600
2104	6-522-01	ステンスプーン 3本組	480	590
2104	6-522-02	ステンスプーン 150mm	130	160
2104	6-522-03	ステンスプーン 165mm	140	170
2104	6-522-04	ステンスプーン 180mm	210	260
2104	6-522-05	ステンスプーン 210mm	310	360
2104	6-522-06	ステンスプーン 240mm	380	440
2104	6-522-07	ステンスプーン 300mm	590	680
2104	6-522-08	ステンスプーン 360mm	1,840	2,120
2104	6-522-09	ステンスプーン 450mm	3,350	3,860
2104	6-522-10	ステンスプーン 500mm	10,500	12,100
2104	6-522-11	ステンスプーン 600mm	13,900	16,000
2104	6-523-02	ステンスプーン ヘラ付 150mm	190	230
2104	6-523-03	ステンスプーン ヘラ付 165mm	210	260
2104	6-523-04	ステンスプーン ヘラ付 180mm	230	280
2104	6-523-05	ステンスプーン ヘラ付 210mm	490	570
2104	6-523-06	ステンスプーン ヘラ付 240mm	570	660
2104	6-523-07	ステンスプーン ヘラ付 300mm	860	990
2104	6-523-08	ステンスプーン ヘラ付 360mm	2,420	2,790
2104	6-523-09	ステンスプーン ヘラ付 450mm	4,400	5,070
2104	6-523-10	ステンスプーン ヘラ付 500mm	11,600	13,400
2104	6-523-11	ステンスプーン ヘラ付 600mm	15,300	17,600
2104	2-8221-01	細口用スプーン 205mm	160	190
2104	2-8221-02	細口用スプーン 230mm	250	290
2104	1-6991-01	スプーン H368060015	5,500	6,100
2104	1-6991-02	スプーン H368070021	6,200	6,800
2104	1-6991-03	スプーン H368080030	11,000	12,200
2104	1-6991-04	スプーン H368090040	13,600	15,000
2105	2-314-02	フッ素コーティングスプーン150	1,680	1,710
2105	2-314-04	フッ素コーティングスプーン180	1,900	1,930
2105	2-314-05	フッ素コーティングスプーン210	2,300	2,340
2105	2-314-06	フッ素コーティングスプーン240	2,840	2,900
2105	2-314-07	フッ素コーティングスプーン300	3,360	3,450
2105	2-315-02	フッ素コーティングスプーン150ヘラ付き	1,680	1,720
2105	2-315-04	フッ素コーティングスプーン180ヘラ付き	1,900	1,940
2105	2-315-05	フッ素コーティングスプーン210ヘラ付き	2,300	2,370
2105	2-315-06	フッ素コーティングスプーン240ヘラ付き	2,840	2,920
2105	2-315-07	フッ素コーティングスプーン300ヘラ付き	3,480	3,590
2105	4-2471-08	5378-4019 サンプリングスプーン	36,900	39,300
2105	3-8184-01	サンプリングスプーン6265045 百本	7,500	7,900
2105	3-8184-02	サンプリングスプーン6265046 百本	7,800	8,300
2105	3-6360-01	滅菌スプーン H36940-0000	39,000	43,300
2105	3-6360-02	滅菌スプーン H36942-0000	39,000	43,300
2105	3-6360-03	滅菌スプーン H36944-0000	37,000	41,100
2105	3-6360-04	滅菌スプーン H36946-0000	35,500	39,400
2106	3-8587-01	紙スプーンH367401030 416個	5,500	6,100
2106	2-337-01	フッ素コーティングマイクロスパテル180平	1,780	1,820
2106	2-337-02	フッ素コーティングマイクロスパテル180細	1,780	1,820
2106	2-337-03	フッ素コーティングマイクロスパテル210細	2,100	2,150
2106	2-337-05	フッ素コーティングマイクロスパテル180太	1,900	1,970
2106	2-337-06	フッ素コーティングマイクロスパテル150細	1,470	1,500
2106	9-891-01	ラボランスパーテル180mm 平 11本	1,900	2,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2106	9-891-02	ラボランスパーテル150mm丸細 11本	1,400	1,700
2106	9-891-03	ラボランスパーテル180mm丸細 11本	1,900	2,300
2106	9-891-04	ラボランスパーテル210mm丸細 11本	2,300	2,800
2106	9-891-05	ラボランスパーテル240mm丸細 11本	5,800	7,000
2106	9-891-06	ラボランスパーテル180mm丸太 11本	3,400	4,100
2106	6-524-01	ミクロスパーテル 180平 ステンレス	190	230
2106	6-524-06	ミクロスパーテル 150丸細 ステンレス	140	170
2106	6-524-02	ミクロスパーテル 180丸細 ステンレス	190	230
2106	6-524-03	ミクロスパーテル 210丸細 ステンレス	230	280
2106	6-524-04	ミクロスパーテル 240丸細 ステンレス	580	700
2106	6-524-07	ミクロスパーテル 300丸細 ステンレス	750	900
2106	6-524-05	ミクロスパーテル 180丸太 ステンレス	340	410
2107	1-9404-01	ミクロスパーテル150mm10本×10袋	2,400	2,500
2107	1-9404-02	ミクロスパーテル180mm10本×10袋	2,600	2,700
2107	3-8182-01	PSミクロスパーテル6284545 百本	4,500	4,800
2107	3-8182-02	PSミクロスパーテル6284546 百本	11,000	12,000
2107	3-8183-01	PSスパーテル 6284543 100本	4,500	4,800
2107	3-8183-02	PSスパーテル 6284544 100本	11,000	11,700
2108	2-4792-01	スパチュラ 14-373	1,620	1,700
2108	2-4792-02	スパチュラ 14-373-25A	4,100	4,300
2108	2-4792-03	スパチュラ 14-373-25B	5,500	5,800
2108	1-6282-01	オールステンスパチュラ 8インチ	4,250	5,000
2108	1-6282-02	オールステンスパチュラ 12インチ	5,500	6,700
2108	2-4790-01	マイクロスパチュラ 21-401-25A	1,520	1,600
2108	2-4790-02	マイクロスパチュラ 21-401-25B	1,420	1,500
2108	2-4791-01	マイクロスパチュラ 21-401-10	940	1,000
2109	3-8186-01	SUSパウダーサンプラー 6051629	32,000	34,000
2109	3-8187-01	ディスポパウダーサンプラー 6259428	34,000	37,000
2109	3-8185-01	半固形物サンプラー 9303920	13,000	14,000
2109	3-6201-01	滅菌スパチュラH36930-0000百個	24,000	26,700
2109	4-3068-01	SC-8511 TPEヘラ	300	320
2109	4-3068-02	SC-8512 TPEヘラ	530	570
2109	4-3068-03	SC-8513 TPEヘラ	700	750
2109	4-3068-04	SC-8514 TPEヘラ	280	300
2110	6-149-01	ゴムヘラ木柄三角 小	800	820
2110	6-149-02	ゴムヘラ木柄三角 大	1,100	1,070
2110	6-149-03	ゴムヘラ木柄三角 特大	1,600	1,660
2110	6-149-04	ゴムヘラ木柄三角 特大 長柄	2,170	2,220
2110	6-149-05	ゴムヘラ 大	610	730
2110	6-149-06	ゴムヘラ 小	440	540
2111	4-2550-01	ヘラ小 シリコンヘラ	1,500	2,100
2111	4-2550-02	ヘラ中 シリコンヘラ	2,300	3,200
2111	4-2550-03	ヘラ大 シリコンヘラ	3,400	4,800
2111	5-5003-05	シリコーンヘラクリーンヘラ大	6,300	8,830
2111	5-5003-04	シリコーンヘラクリーンヘラ中	4,500	5,770
2111	5-5003-03	シリコーンヘラクリーンヘラ小	2,340	2,770
2111	1-8664-11	ステン柄シリコーンヘラ大	1,300	1,600
2111	1-8664-13	ステン柄シリコーンヘラ小	1,200	1,500
2111	5-5003-01	シリコーンヘラドレッヅ小	1,750	1,840
2111	5-5003-02	シリコーンヘラドレッヅ大	2,470	2,710
2112	3-6200-01	ヘラ100ヶ F36931-0000	9,000	9,900
2113	1-6424-01	ステンレス攪拌棒 φ5×200mm	270	330
2114	3-8407-01	ガラス製攪拌棒3-200 9197403	450	500
2114	3-8407-02	ガラス製攪拌棒4-150 9197404	450	500
2114	3-8407-03	ガラス製攪拌棒4-200 9197405	500	550
2114	3-8407-04	ガラス製攪拌棒5-150 9197406	550	700
2114	3-8407-05	ガラス製攪拌棒5-200 9197407	700	850
2114	3-8407-06	ガラス製攪拌棒6-150 9197408	600	800
2114	3-8407-07	ガラス製攪拌棒6-200 9197424	1,200	1,400
2114	3-8407-08	ガラス製攪拌棒6-250 9197426	1,300	1,500
2114	3-8407-09	ガラス製攪拌棒7-300 9197431	1,900	2,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2114	3-8407-10	ガラス製攪拌棒8-300 9197433	2,200	2,700
2114	3-8407-11	ガラス製攪拌棒9-300 9197435	3,000	3,500
2114	4-363-01	ガラス攪拌棒 GR250 10本	780	830
2114	4-478-01	ガラス管切り GRC30	2,800	3,000
2114	4-478-11	ガラス管切り RD6 替刃	500	530
2114	6-539-07	安全硝子管切り器	4,100	5,100
2114	6-539-11	安全硝子管切り器替刃 11-345 十個	5,600	8,800
2114	3-502-01	PPスコップ PMS10 12個	960	1,150
2114	3-502-02	PPスコップ PMS25 12個	1,400	1,650
2114	3-502-03	PPスコップ PMS50 12個	2,000	2,350
2114	3-502-04	PPスコップ PMS100 12個	3,000	3,550
2115	3-6361-01	滅菌スコップH36902-0000 百個	22,500	25,000
2115	3-6361-02	滅菌スコップH36904-0000 百個	29,000	32,200
2115	3-6361-03	滅菌スコップH36906-0000 百個	39,000	43,300
2115	3-6362-01	滅菌スコップH36902-0006 百個	35,000	38,900
2115	3-6362-02	滅菌スコップH36904-0006 百個	51,500	57,200
2115	3-6362-03	滅菌スコップH36906-0006 百個	87,000	96,600
2115	1-3632-01	計量スコップ39394	100	110
2115	1-3632-02	計量スコップ39494	150	160
2115	1-3632-03	計量スコップ39594	210	230
2115	1-3632-04	計量スコップ39694	320	340
2115	1-3632-05	計量スコップ39794	750	790
2115	1-3632-06	計量スコップ39894	950	1,000
2115	1-3632-07	計量スコップ39994	1,200	1,260
2115	3-6199-01	スコップ6ヶ F36756-0000	5,700	6,400
2116	4-2037-01	14-375-250 滅菌スコップ	14,700	19,000
2116	4-2037-02	14-375-251 滅菌スコップ	21,500	28,000
2116	4-2037-03	14-375-252 滅菌スコップ	29,000	39,000
2117	4-2223-01	120 ステンレススコップ	2,800	2,900
2117	4-2223-04	1500 ステンレススコップ	5,700	5,900
2117	6-516-01	万能スコップ (SUS304) 超特大	9,900	11,000
2117	6-516-02	万能スコップ (SUS304) 特大	7,400	8,200
2117	6-516-03	万能スコップ (SUS304) 大	5,800	6,900
2117	6-516-04	万能スコップ (SUS304) 中	5,100	5,850
2117	6-516-05	万能スコップ (SUS304) 小	4,600	5,650
2118	6-518-01	木柄付き水シャクシ 大 1.4l	2,250	2,670
2118	6-518-02	木柄付き水シャクシ 小 1.0l	2,050	2,410
2118	6-518-03	木柄付き水杓子極小	1,600	2,190
2118	6-518-04	木柄付き水杓子ミニ	1,400	1,910
2118	1-9750-03	ステンレス長柄ヒシャク 15型	8,900	10,000
2118	1-9750-01	ステンレス長柄ヒシャク 18型	9,650	10,530
2118	1-9750-02	ステンレス長柄ヒシャク 24型	11,900	13,200
2118	2-9070-01	計量レードル079078	750	840
2118	2-9070-02	計量レードル079092	800	900
2118	2-9070-03	計量レードル079085	840	920
2118	2-9070-04	計量レードル AR-R162	840	960
2118	5-5356-01	ポリエチレンひしゃく 14-242-20	1,800	1,900
2118	5-5356-02	ポリエチレンひしゃく 14-242-25	2,100	2,200
2118	5-5356-03	ポリエチレンひしゃく 14-242-30	2,300	2,400
2118	5-5356-05	ポリエチレンひしゃく 14-242-40	2,900	3,100
2118	5-5356-06	ポリエチレンひしゃく 14-242-45	6,200	6,500
2119	5-5043-01	フッ素樹脂成型ひしゃく036. 100	10,000	10,900
2119	5-5043-02	フッ素樹脂成型ひしゃく036. 250	11,500	12,600
2119	5-5043-03	フッ素樹脂成型ひしゃく 036. 500	14,000	15,300
2119	5-5043-04	フッ素樹脂成型ひしゃく036. 1000	18,000	19,700
2119	5-5043-11	延長用ねじ込取手 036. 001	7,700	8,400
2119	6-521-01	大型スコップ C2型	14,800	16,500
2119	6-521-02	大型スコップ A8型	19,850	21,700
2120	6-451-02	ピーカー用トンク 02-620	7,800	8,200
2120	6-451-01	ジャンボトンク 15-207	9,400	9,900
2122	4-2188-01	WW-108 バラエティトンク	1,000	1,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2122	61-7353-26	GF-05B ナイロントング	600	650
2122	61-7353-28	GF-07B ナイロンスバゲチトング	600	650
2122	61-7353-29	GF-08B ナイロン葉ばしトング(L)	600	650
2122	61-7353-30	GF-09B ナイロン葉ばしトング(S)	400	450
2122	4-2188-03	MA-40 バラエティトング	880	1,000
2123	6-460-01	ホットハンド 大 シリコーンゴム製	1,750	1,900
2123	6-460-02	ホットハンド 中 シリコーンゴム製	1,750	1,900
2123	6-460-03	ホットハンド 小 シリコーンゴム製	1,200	1,300
2123	6-460-04	ホットハンド F シリコーンゴム製	750	850
2124	4-2255-01	F44150-0005 彫刻器	7,800	8,600
2124	4-2255-11	F44150-0015 スタンド	3,800	4,200
2125	1-7396-11	ホットガン AHAG1551	10,800	11,300
2126	3-7642-01	熱風機 ミストラル6システム	119,300	146,300
2126	3-7642-11	熱風機 平型ノズル70	9,240	11,500
2126	3-7642-12	熱風機 平型ノズル150	30,200	36,900
2126	3-7643-01	熱風機 アナログ温調タイプ	111,700	142,000
2126	3-7643-02	熱風機 デジタル温調タイプ	144,900	184,000
2126	3-7643-11	熱風機 平型ノズル150	18,000	22,200
2126	3-7643-12	熱風機 平型ノズル300	40,500	49,900
2126	4-1350-01	VC600-MK カーボンヒーター	49,600	53,000
2130	6-9761-43	ファイヤーボーイ プラスセット	165,000	168,000
2130	6-9761-12	ファイヤーボーイ ガスカートリッジ10本	13,000	14,000
2130	6-9761-19	ファイヤーボーイ プラス用フットスイッチ	11,500	12,400
2130	2-6388-01	ミニバーナー dragon220	9,000	11,000
2132	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	570	610
2132	6-487-02	アルコールランプクリアタイプ	570	610
2132	3-6778-01	セラミックガラス板 160角	2,300	2,600
2132	3-6778-02	セラミックガラス板 210角	2,600	2,900
2132	3-6778-03	セラミックガラス板 260角	4,500	5,000
2134	1-6612-01	PTFE沸石 1069103	7,700	8,250
2135	2-825-01	フラスコ台C26286-160	1,050	1,120
2135	5-5716-01	フラスコホルダー 小(50~100ML)	4,200	4,500
2135	5-5716-02	フラスコホルダー中(200~300ML)	5,100	5,400
2135	5-5716-03	フラスコホルダー 大(500~1L)	8,500	8,900
2136	2-5753-01	SUS傾斜型スタンド	4,500	5,000
2136	2-4741-01	フラスコホルダー3個38951-2000	4,000	4,500
2136	2-4741-02	フラスコホルダー3個38951-2002	4,300	4,800
2136	2-4741-03	フラスコホルダー3個38951-2004	4,300	4,800
2136	2-4741-04	フラスコホルダー3個38951-2006	4,900	5,500
2136	2-4741-05	フラスコホルダー3個38951-2010	5,500	6,100
2136	2-4741-06	フラスコホルダー3個38951-2012	6,300	7,100
2139	3-6748-01	磁製るつぼ CR-5	140	150
2139	3-6748-02	磁製るつぼ CR-10	150	160
2139	3-6748-03	磁製るつぼ CR-15	170	180
2139	3-6748-04	磁製るつぼ CR-20	200	210
2139	3-6748-05	磁製るつぼ CR-30	260	280
2139	3-6748-06	磁製るつぼ CR-50	370	390
2139	3-6748-07	磁製るつぼ CR-100	500	540
2139	3-6748-08	磁製るつぼ CR-150	680	730
2139	3-6748-09	磁製るつぼ CR-300	980	1,050
2139	3-6717-01	磁製るつぼ フタCRL-5	100	110
2139	3-6717-02	磁製るつぼ フタCRL-10	110	120
2139	3-6717-03	磁製るつぼ フタCRL-15	130	140
2139	3-6717-04	磁製るつぼ フタCRL-20	140	150
2139	3-6717-05	磁製るつぼ フタCRL-30	160	170
2139	3-6717-06	磁製るつぼ フタCRL-50	200	210
2139	3-6717-07	磁製るつぼ フタCRL-100	260	280
2139	3-6717-08	磁製るつぼ フタCRL-150	300	320
2139	3-6717-09	磁製るつぼ フタCRL-300	460	490
2139	1-8784-01	アルミナ95るつぼ SQU-10025	2,400	2,500
2139	1-8784-02	アルミナ95るつぼ SQU-10035	3,200	3,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2140	1-8782-01	アルミナ99るつぼ ARC-15	920	950
2140	1-8782-02	アルミナ99るつぼ ARC-20	1,050	1,080
2140	1-8782-03	アルミナ99るつぼ ARC-30	2,000	2,070
2140	1-8782-04	アルミナ99るつぼ ARC-50	2,400	2,500
2140	1-8782-05	アルミナ99るつぼ ARC-100	2,850	2,980
2140	1-8782-06	アルミナ99るつぼ ARC-150	3,300	3,400
2140	1-8782-07	アルミナ99るつぼ ARC-300	4,100	4,300
2140	1-8782-08	アルミナ99るつぼ ARC-500	6,300	6,500
2140	1-8782-09	アルミナ99るつぼ ARC-750	7,500	7,800
2140	1-8782-11	アルミナ99るつぼフタ CRC-15	440	450
2140	1-8782-12	アルミナ99るつぼフタ CRC-20	510	530
2140	1-8782-13	アルミナ99るつぼフタ CRC-30	630	650
2140	1-8782-14	アルミナ99るつぼフタ CRC-50	760	790
2140	1-8782-15	アルミナ99るつぼフタ CRC-100	830	860
2140	1-8782-16	アルミナ99るつぼフタ CRC-150	950	980
2140	1-8782-17	アルミナ99るつぼフタ CRC-300	1,300	1,350
2140	1-8782-18	アルミナ99るつぼフタ CRC-500	1,550	1,600
2140	1-8783-01	アルミナ99るつぼ CYL-90040	3,140	3,250
2140	1-8783-05	アルミナ99るつぼ CYL-80080	3,300	3,500
2140	1-8783-02	アルミナ99るつぼ CYL-90100	6,270	6,500
2140	1-8783-03	アルミナ99るつぼ CYL-90120	7,650	7,900
2140	1-8783-04	アルミナ99るつぼ CYL-90140	8,800	9,100
2143	3-3123-01	黒鉛ルツボC-20-1	4,000	4,400
2143	3-3123-02	黒鉛ルツボC-30-2	6,000	6,600
2143	3-3123-03	黒鉛ルツボC-40-2	9,000	9,900
2143	3-3123-04	黒鉛ルツボC-50-2	14,000	15,400
2144	1-9861-01	ニッケル製るつぼ13-812-126本体	5,400	5,700
2144	1-9861-02	ニッケル製るつぼ13-812-127本体	6,200	6,500
2144	1-9861-03	ニッケル製るつぼ13-812-128本体	8,400	8,800
2144	1-9861-04	ニッケル製るつぼ13-812-129本体	10,200	10,500
2144	1-9861-05	ニッケル製るつぼ13-812-130本体	12,500	13,200
2144	1-9862-01	ニッケル製るつぼ13-812-132フタ	2,700	2,800
2144	1-9862-02	ニッケル製るつぼ13-812-133フタ	3,200	3,400
2144	1-9862-03	ニッケル製るつぼ13-812-134フタ	3,600	3,800
2144	1-9862-04	ニッケル製るつぼ13-812-135フタ	4,200	4,500
2144	1-9862-05	ニッケル製るつぼ13-812-136フタ	5,500	5,800
2145	4-2781-01	3175041 石英るつぼ架台	4,700	5,100
2145	4-2781-02	3175042 石英るつぼ架台	8,800	9,500
2147	4-2878-01	100C-95 100本入燃焼ポート	5,900	6,300
2147	4-2878-02	100C-96 100本入燃焼ポート	6,500	7,000
2147	4-2878-03	100C-97 100本入燃焼ポート	7,200	7,700
2148	3-6718-01	磁製蒸発皿 FE-35	280	300
2148	3-6718-02	磁製蒸発皿 FE-50	360	380
2148	3-6718-03	磁製蒸発皿 FE-75	460	500
2148	3-6718-04	磁製蒸発皿 FE-125	580	620
2148	3-6718-05	磁製蒸発皿 FE-200	900	970
2148	3-6718-06	磁製蒸発皿 FE-400	1,330	1,400
2148	3-6718-07	磁製蒸発皿 FE-750	2,100	2,250
2148	2-9336-01	アルミナ保護管φ6-300	3,000	3,450
2148	2-9336-02	アルミナ保護管φ6-500	4,600	5,300
2148	2-9336-03	アルミナ保護管φ6-1000	9,000	11,200
2148	2-9337-01	アルミナ保護管φ8-300	3,300	3,930
2148	2-9337-02	アルミナ保護管φ8-500	6,000	6,960
2148	2-9337-03	アルミナ保護管φ8-1000	10,000	12,900
2148	2-9338-01	アルミナ保護管φ13-300	5,000	5,970
2148	2-9338-02	アルミナ保護管φ13-500	8,000	9,250
2148	2-9338-03	アルミナ保護管φ13-1000	13,800	18,100
2148	2-9339-01	アルミナ保護管φ15-300	5,500	6,490
2148	2-9339-02	アルミナ保護管φ15-500	8,600	9,910
2148	2-9339-03	アルミナ保護管φ15-1000	15,500	19,600
2148	2-9340-01	アルミナ保護管φ17-300	6,600	7,670

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2148	2-9340-02	アルミナ保護管φ17-500	10,000	11,600
2148	2-9340-03	アルミナ保護管φ17-1000	17,000	22,100
2151	2-797-06	PTFEチューブ1×2	300	380
2151	2-797-07	PTFEチューブ1×3	550	660
2151	2-797-09	PTFEチューブ2×3	400	450
2151	2-797-10	PTFEチューブ2×4	800	910
2151	2-797-12	PTFEチューブ3×4	500	560
2151	2-797-13	PTFEチューブ3×5	1,000	1,100
2151	2-797-14	PTFEチューブ4×5	600	680
2151	2-797-15	PTFEチューブ4×6	1,100	1,250
2151	2-797-16	PTFEチューブ5×6	800	890
2151	2-797-17	PTFEチューブ5×7	1,300	1,450
2151	2-797-18	PTFEチューブ6×7	800	900
2151	2-797-19	PTFEチューブ6×8	1,600	1,800
2151	2-797-20	PTFEチューブ7×8	1,000	1,150
2151	2-797-21	PTFEチューブ7×9	1,600	1,800
2151	2-797-22	PTFEチューブ8×9	1,100	1,250
2151	2-797-23	PTFEチューブ8×10	2,100	2,450
2151	2-797-24	PTFEチューブ9×10	1,200	1,400
2151	2-797-25	PTFEチューブ9×11	2,300	2,650
2151	2-797-27	PTFEチューブ10×11	1,300	1,450
2151	2-797-28	PTFEチューブ10×12	2,500	2,800
2151	2-797-29	PTFEチューブ11×12	1,500	1,700
2151	2-797-30	PTFEチューブ11×13	3,200	3,550
2151	2-797-31	PTFEチューブ12×13	1,800	2,050
2151	2-797-32	PTFEチューブ12×14	3,200	3,550
2151	2-797-33	PTFEチューブ12.5×14	3,000	3,350
2151	2-797-34	PTFEチューブ13×15	3,500	3,900
2151	2-797-35	PTFEチューブ13×16	6,500	7,150
2151	2-797-36	PTFEチューブ14×16	3,600	4,000
2151	2-797-37	PTFEチューブ15×17	4,800	5,300
2151	2-797-38	PTFEチューブ16×17.5	3,800	4,200
2151	2-797-39	PTFEチューブ16×18	4,100	4,550
2151	2-797-40	PTFEチューブ16×19	7,900	8,700
2151	2-797-41	PTFEチューブ19×21	5,500	6,050
2151	2-797-42	PTFEチューブ20×23	9,100	10,000
2151	2-797-43	PTFEチューブ21.5×23.5	4,700	5,200
2151	2-797-44	PTFEチューブ22×24	5,000	5,550
2151	2-797-45	PTFEチューブ23×25	5,200	5,750
2151	2-797-46	PTFEチューブ23×27	10,800	11,900
2151	2-797-47	PTFEチューブ25×27	5,600	6,200
2151	2-797-48	PTFEチューブ25×28	8,600	9,500
2151	2-797-49	PTFEチューブ26×29	8,900	9,800
2151	2-797-50	PTFEチューブ27.5×29.5	6,100	6,750
2151	2-797-51	PTFEチューブ33×36	11,300	12,500
2151	2-797-52	PTFEチューブ39×42	12,400	13,700
2151	2-797-53	PTFEチューブ46×50	25,700	28,300
2151	2-797-54	PTFEチューブ49×53	25,800	28,400
2151	2-798-01	PTFEチューブ10M巻0.5×1.0	1,800	2,050
2151	2-798-02	PTFEチューブ10M巻0.5×1.5	2,100	2,350
2151	2-798-03	PTFEチューブ10M巻0.7×1.7	4,300	4,750
2151	2-798-04	PTFEチューブ10M巻0.8×1.4	3,700	4,100
2151	2-798-05	PTFEチューブ10M巻0.9×1.7	5,200	5,800
2151	2-798-06	PTFEチューブ10M巻1×2	1,800	2,000
2151	2-798-07	PTFEチューブ10M巻1×3	4,200	4,850
2151	2-798-08	PTFEチューブ10M巻1.5×2.5	4,300	4,750
2151	2-798-09	PTFEチューブ10M巻2×3	2,900	3,350
2151	2-798-10	PTFEチューブ10M巻2×4	6,100	6,750
2151	2-798-11	PTFEチューブ10M巻2.5×3.5	4,400	4,850
2151	2-798-12	PTFEチューブ10M巻3×4	3,700	4,100
2151	2-798-13	PTFEチューブ10M巻3×5	7,800	8,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2151	2-798-14	PTFEチューブ10M巻4×5	4,700	5,200
2151	2-798-15	PTFEチューブ10M巻4×6	8,900	9,800
2151	2-798-16	PTFEチューブ10M巻5×6	6,200	6,850
2151	2-798-17	PTFEチューブ10M巻5×7	11,400	12,600
2151	2-798-18	PTFEチューブ10M巻6×7	6,600	7,300
2151	2-798-19	PTFEチューブ10M巻6×8	13,400	14,800
2151	2-798-20	PTFEチューブ10M巻7×8	7,700	8,500
2151	2-798-21	PTFEチューブ10M巻7×9	13,400	14,800
2151	2-798-23	PTFEチューブ10M巻8×10	17,500	20,200
2151	2-798-24	PTFEチューブ10M巻9×10	10,300	11,900
2151	2-798-25	PTFEチューブ10M巻9×11	19,600	22,600
2151	2-798-26	PTFEチューブ10M巻9×12	26,800	29,500
2151	2-798-27	PTFEチューブ10M巻10×11	11,400	12,600
2151	2-798-28	PTFEチューブ10M巻10×12	20,600	22,700
2151	2-798-29	PTFEチューブ10M巻11×12	13,400	14,800
2151	2-798-30	PTFEチューブ10M巻11×13	26,800	29,500
2151	2-798-31	PTFEチューブ10M巻12×13	14,500	16,000
2151	2-798-32	PTFEチューブ10M巻12×14	26,800	29,500
2151	2-798-33	PTFEチューブ10M巻12.5×14	25,400	28,000
2151	2-798-34	PTFEチューブ10M巻13×15	28,900	31,800
2151	2-798-35	PTFEチューブ10M巻13×16	55,600	61,200
2151	2-798-36	PTFEチューブ10M巻14×16	31,000	34,100
2151	2-798-37	PTFEチューブ10M巻15×17	41,200	45,400
2151	2-798-38	PTFEチューブ10M巻16×17.5	33,000	36,300
2151	2-798-39	PTFEチューブ10M巻16×18	35,000	38,500
2151	2-798-40	PTFEチューブ10M巻16×19	67,000	73,700
2151	2-798-41	PTFEチューブ10M巻19×21	46,400	51,000
2151	2-798-42	PTFEチューブ10M巻20×23	78,300	86,200
2151	2-796-01	PTFEチューブ11M 4×6	8,900	9,900
2151	2-796-02	PTFEチューブ11M 6×8	13,400	14,800
2151	2-796-03	PTFEチューブ11M 8×10	17,500	20,200
2151	2-796-04	PTFEチューブ11M1.59×3.17	4,900	5,400
2151	2-796-05	PTFEチューブ11M3.17×6.35	15,500	17,100
2151	2-796-06	PTFEチューブ11M4.35×6.35	13,400	14,800
2151	7-305-04	PTFEチューブ 1/16×1/8	720	830
2151	7-305-01	PTFEチューブ 1/8×1/4	2,100	2,330
2151	7-305-02	PTFEチューブ 1/4×3/8	3,100	3,430
2151	7-305-03	PTFEチューブ 3/8×1/2	5,000	5,530
2151	7-305-05	PTFEチューブ 11/64×1/4	1,700	1,880
2151	7-305-06	PTFEチューブ 27/64×1/2	3,000	3,310
2151	7-305-07	PTFEチューブ 19/64×3/8	2,600	2,890
2151	2-799-04	PTFEチューブ10M 1/16×1/8	4,800	5,310
2151	2-799-01	PTFEチューブ10M 1/8×1/4	15,500	17,100
2151	2-799-02	PTFEチューブ10M 1/4×3/8	25,800	28,400
2151	2-799-03	PTFEチューブ10M 3/8×1/2	39,200	43,100
2151	2-799-05	PTFEチューブ10M11/64×1/4	13,400	14,800
2151	2-799-06	PTFEチューブ10M27/64×1/2	24,700	27,200
2151	2-799-07	PTFEチューブ10M19/64×3/8	21,700	23,900
2151	3-428-01	PTFEチューブ 4×6 クリーンパック	1,950	2,500
2151	3-428-02	PTFEチューブ 6×8 クリーンパック	2,300	2,600
2151	3-428-03	PTFEチューブ 8×10クリーンパック	2,900	3,500
2151	3-428-04	PTFEチューブ10×12クリーンパック	3,250	3,700
2152	4-535-03	アズラボPTFEチューブ PTC23	220	250
2152	4-535-04	アズラボPTFEチューブ PTC34	280	320
2152	4-535-05	アズラボPTFEチューブ PTC46	580	660
2152	4-535-06	アズラボPTFEチューブ PTC68	760	880
2152	4-535-07	アズラボPTFEチューブ PTC810	1,120	1,300
2152	4-534-03	アズラボPTFEチューブ PTC23X	1,850	2,150
2152	4-534-04	アズラボPTFEチューブ PTC34X	2,500	2,900
2152	4-534-05	アズラボPTFEチューブ PTC46X	5,000	5,800
2152	4-534-06	アズラボPTFEチューブ PTC68X	6,700	7,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2152	4-534-07	アズラボPTFEチューブ PTC810X	8,000	9,300
2152	2-372-01	PFA-ASチューブ4×6 10M巻	17,000	18,800
2152	2-372-02	PFA-ASチューブ6×8 10M巻	23,700	26,100
2152	2-372-03	PFA-ASチューブ8×10 10M巻	30,400	33,500
2152	2-372-04	PFA-ASチューブ10×12 10M巻	37,100	40,900
2152	2-372-05	PFA-ASチューブ16×19 10M巻	88,600	97,500
2152	2-372-06	PFA-ASチューブ22×25 10M巻	119,000	131,000
2152	2-375-01	PFA-AS3・96×6.35 10M巻	21,700	23,900
2152	2-375-02	PFA-AS4・35×6.35 10M巻	18,600	20,500
2152	2-375-03	PFA-AS6・35×9.52 10M巻	42,300	46,600
2152	2-375-04	PFA-AS7・52×9.52 10M巻	28,900	31,800
2152	2-375-05	PFA-AS9・52×12.7 10M巻	59,800	65,800
2152	2-375-06	PFA-AS15・88×19.510M巻	93,800	103,200
2152	2-375-07	PFA-AS22・22×25.410M巻	127,000	139,700
2153	7-304-11	ナフロンBTチューブ1/8B	1,300	1,440
2153	7-304-12	ナフロンBTチューブ1/4B	4,500	4,960
2153	7-304-13	ナフロンBTチューブ3/8B	6,100	6,730
2153	7-304-14	ナフロンBTチューブ1/2B	8,700	9,570
2153	7-304-01	ナフロンBTチューブ 1/8B 10m	10,300	11,300
2153	7-304-02	ナフロンBTチューブ 1/4B 10m	36,000	39,600
2153	7-304-03	ナフロンBTチューブ 3/8B 10m	49,500	54,500
2153	7-304-04	ナフロンBTチューブ 1/2B 10m	71,000	78,100
2153	7-304-15	ナフロンBTチューブ4A	1,600	1,760
2153	7-304-16	ナフロンBTチューブ6A	3,900	4,320
2153	7-304-17	ナフロンBTチューブ8A	5,200	5,740
2153	7-304-18	ナフロンBTチューブ10A	6,300	6,950
2153	7-304-19	ナフロンBTチューブ12A	7,800	8,590
2153	7-304-05	ナフロンBTチューブ 4A 10m	13,400	14,700
2153	7-304-06	ナフロンBTチューブ 6A 10m	32,000	35,200
2153	7-304-07	ナフロンBTチューブ 8A 10m	42,300	46,500
2153	7-304-08	ナフロンBTチューブ 10A 10m	50,500	55,600
2153	1-2715-02	ナフロンPFAチューブ 2×3	440	500
2153	1-2715-03	ナフロンPFAチューブ 2×4	760	860
2153	1-2715-04	ナフロンPFAチューブ 3×4	440	510
2153	1-2715-05	ナフロンPFAチューブ 3×5	1,000	1,110
2153	1-2715-06	ナフロンPFAチューブ 4×5	540	610
2153	1-2715-07	ナフロンPFAチューブ 4×6	1,100	1,220
2153	1-2715-08	ナフロンPFAチューブ 5×6	650	740
2153	1-2715-09	ナフロンPFAチューブ 5×7	1,400	1,560
2153	1-2715-10	ナフロンPFAチューブ 6×8	1,600	1,770
2153	1-2715-11	ナフロンPFAチューブ 7×8	980	1,080
2153	1-2715-12	ナフロンPFAチューブ 8×10	1,900	2,110
2153	1-2715-13	ナフロンPFAチューブ 9×10	1,100	1,230
2153	1-2715-14	ナフロンPFAチューブ 10×12	2,300	2,550
2153	1-2715-15	ナフロンPFAチューブ 11×12	1,400	1,550
2153	1-2715-16	ナフロンPFAチューブ 11×13	2,700	2,990
2153	1-2715-17	ナフロンPFAチューブ 12×14	2,900	3,190
2153	1-2715-22	ナフロンPFAチューブ 13×16	4,800	5,300
2153	1-2715-23	ナフロンPFAチューブ 14×16	3,400	3,750
2153	1-2715-24	ナフロンPFAチューブ 15×17	4,100	4,520
2153	1-2715-25	ナフロンPFAチューブ 15×18	5,900	6,510
2153	1-2715-26	ナフロンPFAチューブ 16×18	4,000	4,400
2153	1-2715-18	ナフロンPFAチューブ 16×19	6,000	6,620
2153	1-2715-27	ナフロンPFAチューブ 17×19	4,600	5,080
2153	1-2715-29	ナフロンPFAチューブ 20×22	4,800	5,300
2153	1-2715-19	ナフロンPFAチューブ 22×25	7,800	8,600
2153	2-384-02	ナフロンPFAチューブ10M巻2×3	3,300	3,640
2153	2-384-03	ナフロンPFAチューブ10M巻2×4	6,100	6,710
2153	2-384-04	ナフロンPFAチューブ10M巻3×4	3,400	3,740
2153	2-384-05	ナフロンPFAチューブ10M巻3×5	8,200	9,020
2153	2-384-06	ナフロンPFAチューブ10M巻4×5	4,400	4,870

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2153	2-384-07	ナフロンPFAチューブ10M巻4×6	8,700	9,580
2153	2-384-08	ナフロンPFAチューブ10M巻5×6	5,500	6,060
2153	2-384-09	ナフロンPFAチューブ10M巻5×7	11,400	12,500
2153	2-384-10	ナフロンPFAチューブ10M巻6×8	13,400	14,700
2153	2-384-11	ナフロンPFAチューブ10M巻7×8	7,700	8,470
2153	2-384-12	ナフロンPFAチューブ10M巻8×10	16,500	18,200
2153	2-384-13	ナフロンPFAチューブ10M巻9×10	8,900	9,810
2153	2-384-14	ナフロンPFAチューブ10M巻10×12	19,600	21,600
2153	2-384-15	ナフロンPFAチューブ10M巻11×12	11,400	12,500
2153	2-384-16	ナフロンPFAチューブ10M巻11×13	22,700	25,000
2153	2-384-17	ナフロンPFAチューブ10M巻12×14	24,700	27,200
2153	2-384-20	ナフロンPFAチューブ10M巻12×15	40,200	44,200
2153	2-384-21	ナフロンPFAチューブ10M巻13×15	26,300	28,900
2153	2-384-22	ナフロンPFAチューブ10M巻13×16	41,200	45,300
2153	2-384-23	ナフロンPFAチューブ10M巻14×16	28,800	31,700
2153	2-384-24	ナフロンPFAチューブ10M巻15×17	35,000	38,500
2153	2-384-25	ナフロンPFAチューブ10M巻15×18	50,500	55,600
2153	2-384-26	ナフロンPFAチューブ10M巻16×18	34,000	37,400
2153	2-384-18	ナフロンPFAチューブ10M巻16×19	50,500	55,600
2153	2-384-27	ナフロンPFAチューブ10M巻17×19	39,100	43,000
2153	2-384-28	ナフロンPFAチューブ10M巻18×21	65,900	72,500
2153	2-384-29	ナフロンPFAチューブ10M巻20×22	41,200	45,300
2153	2-384-19	ナフロンPFAチューブ10M巻22×25	67,000	73,700
2153	2-795-01	PFAチューブ11M 4×6	8,800	9,800
2153	2-795-02	PFAチューブ11M 6×8	13,400	14,800
2153	2-795-03	PFAチューブ11M 8×10	16,500	18,200
2153	2-795-04	PFAチューブ11M 1.59×3.17	9,300	10,300
2153	2-795-05	PFAチューブ11M 3.17×6.35	26,800	29,600
2153	2-795-06	PFAチューブ11M 4.35×6.35	18,600	20,500
2153	3-429-01	PFA1.59×3.17クリーンパック	1,950	1,800
2153	3-429-02	PFA3.17×6.35クリーンパック	3,950	4,300
2153	3-429-03	PFA4.35×6.35クリーンパック	3,950	4,000
2153	3-429-04	PFA6.35×9.52クリーンパック	5,400	5,800
2153	1-2714-01	ナフロンPFAチューブ1.59×3.17	1,100	1,230
2153	1-2714-02	ナフロンPFAチューブ3.17×6.35	3,200	3,570
2153	1-2714-03	ナフロンPFAチューブ3.96×6.35	2,300	2,560
2153	1-2714-04	ナフロンPFAチューブ4.35×6.35	2,200	2,470
2153	1-2714-05	ナフロンPFAチューブ6.35×9.52	4,600	5,090
2153	1-2714-06	ナフロンPFAチューブ7.52×9.52	2,600	2,890
2153	1-2714-07	ナフロンPFAチューブ9.52×12.7	4,700	5,200
2153	1-2714-08	ナフロンPFAチューブ10.7×12.7	3,900	4,310
2153	1-2714-09	ナフロンPFAチューブ15.9×19.1	8,600	9,480
2153	2-390-01	PFAチューブ10M 1.59×3.17	9,200	10,200
2153	2-390-02	PFAチューブ10M 3.17×6.35	26,800	29,500
2153	2-390-03	PFAチューブ10M 3.96×6.35	19,600	21,600
2153	2-390-04	PFAチューブ10M 4.35×6.35	18,500	20,400
2153	2-390-05	PFAチューブ10M 6.35×9.52	39,000	42,900
2153	2-390-06	PFAチューブ10M 7.52×9.52	21,600	23,800
2153	2-390-07	PFAチューブ10M 9.52×12.7	40,000	44,000
2153	2-390-08	PFAチューブ10M 10.7×12.7	32,900	36,200
2153	2-390-09	PFAチューブ10M 15.88×19.05	73,000	80,300
2154	1-2716-01	PFA-HGチューブ2×3 10M巻	4,000	4,400
2154	1-2716-02	PFA-HGチューブ2×4 10M巻	6,300	6,940
2154	1-2716-03	PFA-HGチューブ3×4 10M巻	3,700	4,090
2154	1-2716-04	PFA-HGチューブ4×6 10M巻	10,000	11,000
2154	1-2716-05	PFA-HGチューブ5×6 10M巻	6,000	6,620
2154	1-2716-06	PFA-HGチューブ6×8 10M巻	15,500	17,100
2154	1-2716-07	PFA-HGチューブ8×10 10M巻	17,500	19,300
2154	1-2716-08	PFA-HGチューブ10×12 10M巻	21,700	23,900
2154	1-2716-09	PFA-HGチューブ12×14 10M巻	26,800	29,500
2154	1-2716-10	PFA-HGチューブ16×19 10M巻	51,500	56,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2154	1-2716-11	PFA-HGチューブ22×25 10M巻	67,000	73,700
2154	1-2717-01	PFA-HG1.59×3.17 10M巻	4,000	4,420
2154	1-2717-02	PFA-HG2.17×3.17 10M巻	2,900	3,200
2154	1-2717-03	PFA-HG3.96×6.35 10M巻	13,400	14,700
2154	1-2717-04	PFA-HG4.35×6.35 10M巻	11,400	12,500
2154	1-2717-05	PFA-HG6.35×9.52 10M巻	25,800	28,400
2154	1-2717-06	PFA-HG7.52×9.52 10M巻	19,600	21,600
2154	1-2717-07	PFA-HG9.52×12.7 10M巻	35,000	38,500
2154	1-2717-08	PFAHG15.88×19.0510M巻	55,600	61,200
2154	1-2717-09	PFAHG22.22×25.4 10M巻	70,600	77,700
2154	2-360-01	PFA-NEチューブ2×3 10M巻	5,400	6,000
2154	2-360-02	PFA-NEチューブ2×4 10M巻	13,400	14,800
2154	2-360-03	PFA-NEチューブ3×4 10M巻	7,600	8,400
2154	2-360-04	PFA-NEチューブ4×6 10M巻	16,500	18,200
2154	2-360-05	PFA-NEチューブ6×8 10M巻	22,700	25,000
2154	2-360-06	PFA-NEチューブ8×10 10M巻	28,900	31,800
2154	2-360-07	PFA-NEチューブ10×12 10M巻	36,100	39,800
2154	2-360-08	PFA-NEチューブ16×19 10M巻	84,500	93,000
2154	2-360-09	PFA-NEチューブ22×25 10M巻	114,000	125,500
2154	2-370-01	PFA-NE2.17×3.17 10M巻	6,300	7,000
2154	2-370-02	PFA-NE4.35×6.35 10M巻	17,500	19,300
2154	2-370-03	PFA-NE6.35×9.52 10M巻	40,200	44,300
2154	2-370-04	PFA-NE7.52×9.52 10M巻	27,900	30,800
2154	2-370-05	PFA-NE9.52×12.7 10M巻	56,700	62,400
2154	2-370-06	PFA-NE15.88×19.0510M巻	89,600	98,600
2154	2-370-07	PFA-NE22.22×25.410M巻	122,000	134,300
2156	2-352-01	FEPチューブFEP2-3	2,800	3,240
2156	2-352-02	FEPチューブFEP2-4	6,500	7,500
2156	2-352-03	FEPチューブFEP3-4	3,900	4,500
2156	2-352-04	FEPチューブFEP4-6	10,500	12,100
2156	2-352-05	FEPチューブFEP6-8	15,000	17,300
2156	2-352-06	FEPチューブFEP8-10	19,000	20,900
2156	2-352-07	FEPチューブFEP10-12	27,000	29,700
2156	2-352-08	FEPチューブFEP12-14	29,000	33,400
2156	2-352-09	FEPチューブFEP14-16	33,000	38,000
2158	6-593-01	フッ素ゴムチューブ 1×3	750	900
2158	6-593-02	フッ素ゴムチューブ 2×4	1,200	1,450
2158	6-593-03	フッ素ゴムチューブ 3×5	1,200	1,440
2158	6-593-04	フッ素ゴムチューブ 4×6	1,550	1,860
2158	6-593-05	フッ素ゴムチューブ 5×7	1,800	2,160
2158	6-593-06	フッ素ゴムチューブ 6×8	2,600	3,120
2158	6-593-07	フッ素ゴムチューブ 7×10	3,850	4,630
2158	6-593-08	フッ素ゴムチューブ 8×11	4,200	5,040
2158	6-593-09	フッ素ゴムチューブ 9×12	4,600	5,520
2158	6-593-10	フッ素ゴムチューブ 10×13.5	6,000	7,200
2158	6-593-11	フッ素ゴムチューブ 12×16	8,500	10,200
2158	6-593-12	フッ素ゴムチューブ 16×20	10,500	12,600
2158	6-593-13	フッ素ゴムチューブ 19×24	15,800	19,000
2158	2-377-01	コイルチューブCH-4-PFA	9,100	10,100
2158	2-377-02	コイルチューブCH-6-PFA	17,500	19,300
2158	2-377-03	コイルチューブCH-8-PFA	26,800	29,500
2158	2-377-04	コイルチューブCH-10-PFA	40,200	44,300
2158	2-377-05	コイルチューブCH-12-PFA	60,800	66,900
2158	2-377-06	コイルチューブCH-1/8-PFA	11,400	12,600
2158	2-377-07	コイルチューブCH-1/4-PFA	20,600	22,700
2158	2-377-08	コイルチューブCH-3/8-PFA	41,200	45,400
2158	2-377-09	コイルチューブCH-1/2-PFA	60,800	66,900
2158	2-378-01	コイルチューブCH-4-PTFE	9,100	10,100
2158	2-378-02	コイルチューブCH-6-PTFE	17,500	19,300
2158	2-378-03	コイルチューブCH-8-PTFE	26,300	29,000
2158	2-378-04	コイルチューブCH-10-PTFE	40,200	44,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2158	2-378-05	コイルチューブCH-12-PTFE	60,800	66,900
2158	2-378-06	コイルチューブCH-1/8-PTFE	11,400	12,600
2158	2-378-07	コイルチューブCH-1/4-PTFE	20,600	22,700
2158	2-378-08	コイルチューブCH-3/8-PTFE	41,200	45,400
2158	2-378-09	コイルチューブCH-1/2-PTFE	60,800	66,900
2161	6-587-21	タイゴンLMT-55 ACFJ00001	2,800	3,030
2161	6-587-22	タイゴンLMT-55 ACFJ00002	3,600	3,860
2161	6-587-23	タイゴンLMT-55 ACFJ00003	8,500	9,060
2161	6-587-24	タイゴンLMT-55 ACFJ00004	4,100	4,440
2161	6-587-25	タイゴンLMT-55 ACFJ00005	10,000	10,700
2161	6-587-26	タイゴンLMT-55 ACFJ00006	5,000	5,340
2161	6-587-27	タイゴンLMT-55 ACFJ00007	14,000	14,900
2161	6-587-28	タイゴンLMT-55 ACFJ00009	6,100	6,550
2161	6-587-29	タイゴンLMT-55 ACFJ00010	14,000	14,900
2161	6-587-30	タイゴンLMT-55 ACFJ00011	6,800	7,250
2161	6-587-31	タイゴンLMT-55 ACFJ00012	18,000	19,100
2161	6-587-32	タイゴンLMT-55 ACFJ00013	26,000	27,700
2161	6-587-34	タイゴンLMT-55 ACFJ00016	9,000	9,560
2161	6-587-35	タイゴンLMT-55 ACFJ00017	20,000	21,300
2161	6-587-36	タイゴンLMT-55 ACFJ00022	24,000	25,500
2161	6-587-37	タイゴンLMT-55 ACFJ00023	36,000	38,200
2161	6-587-38	タイゴンLMT-55 ACFJ00027	28,000	29,700
2161	5-4006-11	タイゴンLMT-55 SCFJ00003	4,300	4,640
2161	5-4006-12	タイゴンLMT-55 SCFJ00004	6,300	6,680
2161	5-4006-13	タイゴンLMT-55 SCFJ00006	7,300	7,800
2161	5-4006-14	タイゴンLMT-55 SCFJ00009	7,700	8,270
2161	5-4006-15	タイゴンLMT-55 SCFJ00013	8,100	8,660
2161	5-4006-16	タイゴンLMT-55 SCFJ00019	13,000	13,800
2161	5-4006-17	タイゴンLMT-55 SCFJ00023	15,000	15,900
2161	5-4006-18	タイゴンLMT-55 SCFJ00028	18,000	19,200
2161	5-4006-19	タイゴンLMT-55 SCFJ00033	22,000	23,400
2161	1-2183-01	クリーンカッター	2,800	4,200
2162	1-4875-01	タイゴンチューブ3350ABW00001	16,000	17,300
2162	1-4875-02	タイゴンチューブ3350ABW00002	19,000	20,600
2162	1-4875-03	タイゴンチューブ3350ABW00003	24,000	25,900
2162	1-4875-04	タイゴンチューブ3350ABW00004	23,000	24,800
2162	1-4875-05	タイゴンチューブ3350ABW00005	29,000	31,300
2162	1-4875-06	タイゴンチューブ3350ABW00006	24,000	25,900
2162	1-4875-07	タイゴンチューブ3350ABW00007	35,000	37,900
2162	1-4875-08	タイゴンチューブ3350ABW00009	29,000	31,300
2162	1-4875-09	タイゴンチューブ3350ABW00011	31,000	33,500
2162	1-4875-10	タイゴンチューブ3350ABW00012	37,000	40,000
2162	1-4875-11	タイゴンチューブ3350ABW00013	52,000	56,200
2162	1-4875-12	タイゴンチューブ3350ABW00014	71,000	76,800
2162	1-4875-13	タイゴンチューブ3350ABW00016	38,000	41,100
2162	1-4875-14	タイゴンチューブ3350ABW00017	43,000	46,500
2162	1-4875-15	タイゴンチューブ3350ABW00018	60,000	64,800
2162	1-4875-16	タイゴンチューブ3350ABW00019	81,000	87,500
2162	1-9106-01	タイゴン3350チューブABW1S1501	31,000	33,500
2162	1-9106-02	タイゴン3350チューブABW1S1502	19,000	20,600
2162	1-9106-03	タイゴン3350チューブABW1S1517	35,000	37,800
2162	1-9106-04	タイゴン3350チューブABW1S1525	33,000	35,700
2162	1-9106-05	タイゴン3350チューブABW1S1518	31,000	33,500
2162	1-9106-06	タイゴン3350チューブABW1S1539	36,000	39,000
2162	1-9106-07	タイゴン3350チューブABW1S1540	45,000	48,600
2162	1-9106-08	タイゴン3350チューブABW1S1503	37,000	40,000
2162	1-9106-09	タイゴン3350チューブABW1S1504	42,000	45,400
2162	1-9106-10	タイゴン3350チューブABW1S1541	52,000	56,200
2162	1-9106-11	タイゴン3350チューブABW1S1542	81,000	87,500
2162	1-9106-12	タイゴン3350チューブABW1S1505	44,000	47,500
2162	1-9106-13	タイゴン3350チューブABW1S1506	54,000	58,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2162	1-9106-14	タイゴン3350チューブABW1S1544	86,000	92,900
2162	1-9106-15	タイゴン3350チューブABW1S1507	68,000	73,500
2164	6-610-10	ビニールチューブホース 6×8	70	80
2164	6-610-11	ビニールチューブホース 6×9	100	120
2164	6-610-12	ビニールチューブホース 6×10	150	170
2164	6-610-13	ビニールチューブホース 6×12	260	300
2164	6-610-14	ビニールチューブホース 7×9	77	90
2164	6-610-15	ビニールチューブホース 7×10	115	130
2164	6-610-16	ビニールチューブホース 7×11	165	190
2164	6-610-17	ビニールチューブホース 8×10	85	100
2164	6-610-18	ビニールチューブホース 8×11	130	150
2164	6-610-19	ビニールチューブホース 8×12	175	200
2164	6-610-23	ビニールチューブホース 9×12	130	150
2164	6-610-24	ビニールチューブホース 9×13	190	220
2164	6-610-25	ビニールチューブホース 9×15	460	530
2164	6-610-26	ビニールチューブホース 10×12	92	110
2164	6-610-27	ビニールチューブホース 10×13	150	170
2164	6-610-28	ビニールチューブホース 10×14	220	250
2164	6-610-45	ビニールチューブホース 18×21	270	310
2165	6-6438-01	バーシロンチューブAJD00007	23,000	24,400
2165	6-6438-02	バーシロンチューブAJD00012	27,000	28,600
2165	6-6438-03	バーシロンチューブAJD00017	38,000	40,400
2165	6-6438-04	バーシロンチューブAJD00028	55,000	58,300
2165	6-6438-05	バーシロンチューブAJD00038	83,000	88,000
2165	1-7918-21	バーシロンチューブAE3001502	10,000	10,200
2165	1-7918-22	バーシロンチューブAE3001517	13,000	13,300
2165	1-7918-23	バーシロンチューブAE3001518	14,000	14,300
2165	1-7918-24	バーシロンチューブAE3001519	23,000	23,500
2165	1-7918-25	バーシロンチューブAE3001520	25,000	25,600
2165	1-7918-26	バーシロンチューブAE3001505	38,000	38,800
2165	1-7918-27	バーシロンチューブAE3001506	41,000	41,900
2165	1-7918-28	バーシロンチューブAE3001521	43,000	43,900
2165	1-7918-29	バーシロンチューブAE3000003	52,000	53,100
2165	1-7918-30	バーシロンチューブAE3000007	20,000	20,400
2165	1-7918-31	バーシロンチューブAE300012	25,000	25,600
2165	1-7918-32	バーシロンチューブAE300017	29,000	29,700
2165	1-7918-33	バーシロンチューブAE300022	45,000	46,000
2165	1-7918-34	バーシロンチューブAE300027	39,000	39,800
2166	6-8236-03	透明PVCチューブ 8703-0305	12,970	14,300
2166	6-8236-04	透明PVCチューブ 8703-0407	26,460	29,100
2166	6-8236-05	透明PVCチューブ 8703-0609	48,950	54,000
2166	6-8236-06	透明PVCチューブ 8703-0811	60,740	66,800
2166	6-8236-07	透明PVCチューブ 8703-1014	75,950	83,500
2166	6-8236-08	透明PVCチューブ 8703-1216	84,950	93,400
2166	6-8236-09	透明PVCチューブ 8703-1520	38,110	41,900
2166	6-311-01	サン・フーズホース E-SF-6 10m	4,950	5,400
2166	6-311-02	サン・フーズホース E-SF-8 10m	7,150	7,800
2166	6-311-03	サン・フーズホースE-SF-10 10m	8,800	9,600
2166	6-311-04	サン・フーズホースE-SF-12 10m	10,200	11,100
2166	6-311-05	サン・フーズホースE-SF-15 10m	14,900	16,200
2166	6-311-06	サン・フーズホースE-SF-19 10m	18,100	19,700
2166	6-311-07	サン・フーズホースE-SF-25 10m	24,800	27,000
2167	1-2897-01	トヨロンホース TR-4	180	200
2167	1-2897-02	トヨロンホース TR-6	240	260
2167	1-2897-03	トヨロンホース TR-8	330	360
2167	1-2897-04	トヨロンホース TR-9	420	460
2167	1-2897-05	トヨロンホース TR-10	430	470
2167	1-2897-06	トヨロンホース TR-12	490	540
2167	1-2897-07	トヨロンホース TR-15	710	780
2167	1-2897-08	トヨロンホース TR-19	840	920
2167	1-2897-09	トヨロンホース TR-22	1,060	1,160

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2167	1-2897-10	トヨロンホース TR-25	1,290	1,410
2170	6-586-01	シリコンチューブ 0.5×1	110	130
2170	6-586-02	シリコンチューブ 1×2	110	130
2170	6-586-03	シリコンチューブ 1×3	120	140
2170	6-586-04	シリコンチューブ 1.5×2.5	170	200
2170	6-586-05	シリコンチューブ 2×3	120	140
2170	6-586-06	シリコンチューブ 2×3.5	130	150
2170	6-586-07	シリコンチューブ 2×4	140	160
2170	6-586-08	シリコンチューブ 2×8	810	930
2170	6-586-09	シリコンチューブ 3×5	150	170
2170	6-586-10	シリコンチューブ 3×6	300	340
2170	6-586-11	シリコンチューブ 3×9	960	1,100
2170	6-586-12	シリコンチューブ 4×6	180	210
2170	6-586-13	シリコンチューブ 4×7	320	370
2170	6-586-14	シリコンチューブ 4×8	510	590
2170	6-586-15	シリコンチューブ 4×9	840	970
2170	6-586-16	シリコンチューブ 5×7	240	280
2170	6-586-17	シリコンチューブ 5×8	410	470
2170	6-586-18	シリコンチューブ 5×9	480	550
2170	6-586-19	シリコンチューブ 5×11	1,050	1,210
2170	6-586-20	シリコンチューブ 6×8	250	290
2170	6-586-21	シリコンチューブ 6×9	580	670
2170	6-586-22	シリコンチューブ 6×10	630	730
2170	6-586-23	シリコンチューブ 6×12	1,000	1,150
2170	6-586-24	シリコンチューブ 6×15	2,050	2,360
2170	6-586-25	シリコンチューブ 7×9	280	320
2170	6-586-26	シリコンチューブ 7×10	460	530
2170	6-586-27	シリコンチューブ 7×11	690	800
2170	6-586-28	シリコンチューブ 7×12	1,160	1,340
2170	6-586-29	シリコンチューブ 8×10	480	550
2170	6-586-30	シリコンチューブ 8×11	550	630
2170	6-586-31	シリコンチューブ 8×12	950	1,090
2170	6-586-32	シリコンチューブ 9×12	530	610
2170	6-586-33	シリコンチューブ 9×13	930	1,070
2170	6-586-34	シリコンチューブ 9×15	2,100	2,420
2170	6-586-35	シリコンチューブ 10×13	580	670
2170	6-586-36	シリコンチューブ 10×14	900	1,040
2170	6-586-37	シリコンチューブ 12×16	1,000	1,150
2170	6-586-38	シリコンチューブ 12×18	2,050	2,360
2170	6-586-39	シリコンチューブ 12×20	2,950	3,390
2170	6-586-40	シリコンチューブ 15×20	1,580	1,820
2170	6-586-41	シリコンチューブ 19×25	2,950	3,390
2170	6-586-42	シリコンチューブ 20×28	3,480	4,000
2170	6-586-43	シリコンチューブ 25×33	4,730	5,440
2170	9-869-01	ラボランシリコンチューブ 0.5×1	1,000	1,300
2170	9-869-02	ラボランシリコンチューブ 1×2 11M	1,000	1,300
2170	9-869-03	ラボランシリコンチューブ 1×3 11M	1,100	1,400
2170	9-869-04	ラボランシリコンチューブ 2×3 11M	1,100	1,400
2170	9-869-05	ラボランシリコンチューブ 2×4 11M	1,300	1,600
2170	9-869-06	ラボランシリコンチューブ 3×5 11M	1,500	1,700
2170	9-869-07	ラボランシリコンチューブ 4×6 11M	1,700	2,100
2170	9-869-08	ラボランシリコンチューブ 5×7 11M	2,200	2,800
2170	9-869-09	ラボランシリコンチューブ 5×9 11M	4,500	5,500
2170	9-869-10	ラボランシリコンチューブ 5×11 11M	10,000	12,100
2170	9-869-11	ラボランシリコンチューブ 6×8 11M	2,300	2,900
2170	9-869-12	ラボランシリコンチューブ 6×10 11M	6,000	7,300
2170	9-869-13	ラボランシリコンチューブ 6×12 11M	9,500	11,500
2170	9-869-14	ラボランシリコンチューブ 6×15 11M	19,500	23,600
2170	9-869-15	ラボランシリコンチューブ 7×9 11M	2,600	3,200
2170	9-869-16	ラボランシリコンチューブ 7×10 11M	4,300	5,300
2170	9-869-17	ラボランシリコンチューブ 8×10 11M	4,500	5,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2170	9-869-18	ラボランシリコンチューブ8×11 11M	5,200	6,300
2170	9-869-19	ラボランシリコンチューブ8×12 11M	9,000	10,900
2170	9-869-20	ラボランシリコンチューブ9×12 11M	5,000	6,100
2170	9-869-21	ラボランシリコンチューブ9×15 11M	20,000	24,200
2170	9-869-22	ラボランシリコンチューブ 10×13	5,500	6,700
2170	9-869-23	ラボランシリコンチューブ 10×14	8,500	10,400
2170	9-869-25	ラボランシリコンチューブ 12×16	9,500	11,500
2170	9-869-26	ラボランシリコンチューブ 12×18	19,500	23,600
2170	9-869-24	ラボランシリコンチューブ 15×20	15,000	18,200
2170	3-403-01	シリコンチューブ1×2 クリーンパック	900	930
2170	3-403-02	シリコンチューブ2×4 クリーンパック	930	960
2170	3-403-03	シリコンチューブ3×5 クリーンパック	950	990
2170	3-403-04	シリコンチューブ4×6 クリーンパック	970	1,400
2170	3-403-05	シリコンチューブ4×8 クリーンパック	1,280	1,400
2170	3-403-06	シリコンチューブ6×8 クリーンパック	1,030	1,100
2170	3-403-07	シリコンチューブ8×10 クリーンパック	1,250	1,350
2170	3-403-08	シリコンチューブ8×12 クリーンパック	1,700	1,900
2171	3-266-02	シリコンチューブ 89068-474	29,600	31,500
2171	3-266-05	シリコンチューブ 89068-454	52,000	55,300
2171	3-266-06	シリコンチューブ 89068-484	70,200	74,600
2171	3-266-07	シリコンチューブ 89068-456	72,200	76,700
2171	3-266-09	シリコンチューブ 89068-490	76,300	81,100
2171	1-596-01	シリコンチューブS-0.5×1	810	880
2171	1-596-02	シリコンチューブS-1×2	810	910
2171	1-596-03	シリコンチューブS-1×3	880	1,080
2171	1-596-04	シリコンチューブS-2×3	880	1,080
2171	1-596-05	シリコンチューブS-2×4	1,100	1,230
2171	1-596-06	シリコンチューブS-3×5	1,200	1,360
2171	1-596-07	シリコンチューブS-4×6	1,400	1,630
2171	1-596-08	シリコンチューブS-5×7	1,800	2,100
2171	1-596-09	シリコンチューブS-5×9	3,700	4,350
2171	1-596-10	シリコンチューブS-6×8	1,900	2,400
2171	1-596-11	シリコンチューブS-6×10	4,800	5,600
2171	1-596-12	シリコンチューブS-6×12	7,600	9,200
2171	1-596-13	シリコンチューブS-6×15	15,700	18,200
2171	1-596-14	シリコンチューブS-7×9	2,100	2,580
2171	1-596-15	シリコンチューブS-7×10	3,600	4,350
2171	1-596-16	シリコンチューブS-8×10	3,700	4,200
2171	1-596-17	シリコンチューブS-8×12	7,300	8,350
2171	1-596-18	シリコンチューブS-9×12	4,100	4,950
2171	1-596-19	シリコンチューブS-9×15	16,100	18,200
2171	1-596-20	シリコンチューブS-10×13	4,400	5,300
2171	1-596-21	シリコンチューブS-10×14	6,900	8,200
2171	1-596-22	シリコンチューブS-12×16	7,700	9,200
2171	1-596-23	シリコンチューブS-12×18	15,700	18,500
2171	1-596-24	シリコンチューブS-15×20	12,100	14,500
2172	6-1026-01	シリコンブレードホース #5	2,000	2,630
2172	6-1026-02	シリコン ブレードホース #6	2,400	3,150
2172	6-1026-03	シリコン ブレードホース #8	2,900	3,920
2172	6-1026-04	シリコンブレードホース #9	3,000	4,110
2172	6-1026-05	シリコン ブレードホース#12	3,600	4,780
2172	6-1026-06	シリコン ブレードホース#15	4,600	6,220
2172	6-1026-07	シリコンブレードホース #19	6,200	8,070
2172	6-1026-08	シリコンブレードホース #25	7,700	10,100
2172	6-1026-09	シリコンブレードホース #32	16,500	21,500
2172	6-1026-10	シリコンブレードホース #38	20,000	26,000
2173	1-3953-01	アラメック真空ホース 4.5×15	630	840
2173	1-3953-02	アラメック真空ホース 6×12	480	640
2173	1-3953-03	アラメック真空ホース 6×15	560	730
2173	1-3953-04	アラメック真空ホース 6×18	800	1,060
2173	1-3953-05	アラメック真空ホース 7.5×20	950	1,320

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2173	1-3953-06	アラメック真空ホース 9×24	1,100	1,430
2173	1-3953-07	アラメック真空ホース 12×30	1,800	2,360
2173	1-3953-08	アラメック真空ホース 15×36	2,700	3,520
2173	1-3953-09	アラメック真空ホース 18×42	3,400	4,510
2173	1-3953-10	アラメック真空ホース 25×50	4,900	6,380
2174	6-590-01	排気用ゴム管 4.7×12	1,600	1,930
2174	6-590-02	排気用ゴム管 5×15	1,900	2,460
2174	6-590-03	排気用ゴム管 6×12	1,500	1,810
2174	6-590-04	排気用ゴム管 6×15	1,800	2,160
2174	6-590-05	排気用ゴム管 6×18	2,200	2,670
2174	6-590-06	排気用ゴム管 6×21	2,700	3,270
2174	6-590-07	排気用ゴム管 6×23	3,200	3,870
2174	6-590-08	排気用ゴム管 8×18	2,100	2,520
2174	6-590-09	排気用ゴム管 8×21	2,600	3,120
2174	6-590-10	排気用ゴム管 9×21	2,600	3,150
2174	6-590-11	排気用ゴム管 9×24	3,600	4,370
2174	6-590-12	排気用ゴム管 9×28	4,100	5,130
2174	6-590-13	排気用ゴム管 12×20	2,150	2,600
2174	6-590-14	排気用ゴム管 12×24	3,000	3,610
2174	6-590-15	排気用ゴム管 12×30	4,400	5,300
2174	6-590-16	排気用ゴム管 15×36	6,100	7,360
2174	6-590-17	排気用ゴム管 15×40	8,000	9,610
2174	6-590-18	排気用ゴム管 19×40	7,100	8,520
2174	6-590-19	排気用ゴム管 19×50	11,000	13,900
2174	6-590-20	排気用ゴム管 25×50	12,100	14,600
2174	6-590-21	排気用ゴム管 32×60	13,200	15,900
2174	6-590-22	排気用ゴム管 38×75	31,800	38,200
2174	6-590-23	排気用ゴム管 50×100	56,000	70,500
2174	6-590-24	シリコン排気管 4.7×12	3,750	5,340
2174	6-590-25	シリコン排気用ゴム管 4.5×15	5,100	6,420
2174	6-590-26	シリコン排気用ゴム管 4.5×18	7,650	9,190
2174	6-590-27	シリコン排気用ゴム管 6×12	3,650	4,980
2174	6-590-28	シリコン排気用ゴム管 6×15	6,900	9,430
2174	6-590-29	シリコン排気用ゴム管 6×18	7,600	9,130
2174	6-590-30	シリコン排気用ゴム管 6×21	8,800	10,600
2174	6-590-31	シリコン排気管 8×18	7,260	8,730
2174	6-590-32	シリコン排気管 8×21	10,120	12,200
2174	6-590-33	シリコン排気用ゴム管 9×21	9,350	11,200
2174	6-590-34	シリコン排気用ゴム管 9×24	11,900	14,300
2174	6-590-35	シリコン排気用ゴム管 12×30	15,300	18,400
2174	6-590-36	シリコン排気用ゴム管 15×36	22,100	26,500
2174	6-590-37	シリコン排気用ゴム管 18×42	33,150	39,800
2174	6-590-38	シリコン排気用ゴム管 25×50	55,500	66,600
2175	6-594-01	ニュー黒ゴム管4×6 1kg/71m	8,400	10,200
2175	6-594-02	ニュー黒ゴム管5×7 1kg/50m	7,400	9,140
2175	6-595-01	ニュー飴ゴム管4×6 1kg/71m	8,800	10,900
2175	6-595-02	ニュー飴ゴム管5×7 1kg/50m	7,800	9,460
2181	7-276-01	メイルコネクター SKH-6	1,900	2,790
2181	7-276-02	メイルコネクター SKH-8	2,000	2,860
2181	7-276-03	メイルコネクター SKH-10-2P	2,400	3,560
2181	7-276-04	メイルコネクター SKH-10-3P	2,400	3,560
2181	7-276-05	メイルコネクター SKH-12-3P	2,600	5,150
2181	7-276-06	メイルコネクター SKH-12-4P	2,600	5,150
2181	7-276-07	メイルコネクター SKH-1/4	2,100	3,040
2181	7-276-08	メイルコネクター SKH-3/8-2P	2,400	3,560
2181	7-276-09	メイルコネクター SKH-3/8-3P	2,500	3,520
2181	7-276-10	メイルコネクター SKH-1/2-3P	3,000	4,370
2181	7-276-12	メイルコネクター SKH-3/4	4,000	5,810
2181	7-276-13	メイルエルポー LKH-6	2,300	3,290
2181	7-276-14	メイルエルポー LKH-8	2,600	3,710
2181	7-276-15	メイルエルポー LKH-10-2P	3,300	4,710

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2181	7-276-16	メイルエルボー LKH-10-3P	3,300	4,710
2181	7-276-18	メイルエルボー LKH-12-4P	3,300	4,710
2181	7-276-19	メイルエルボー LKH-1/4	2,700	4,960
2181	7-276-23	メイルエルボー LKH-1/2-4P	3,800	5,340
2181	7-276-24	メイルエルボー LKH-3/4	5,300	7,430
2181	5-4017-01	レジャーシング ユニオン SRU6-8	2,900	4,180
2181	5-4017-02	レジャーシング ユニオン SRU6-10	3,000	4,380
2181	5-4017-03	レジャーシング ユニオン SRU6-12	3,600	5,160
2181	5-4017-04	レジャーシング ユニオンSRU10-12	4,000	5,650
2181	5-4017-05	レジャーシング ユニオン SRU8-12	3,800	5,340
2181	5-4017-07	レジャーシングユニオンSRU12-3/4	4,900	6,910
2181	5-4017-08	ユニオン SRU1/8-1/4	3,000	4,360
2181	5-4017-09	ユニオン SRU1/4-3/8	3,300	4,710
2181	5-4017-10	ユニオン SRU1/4-1/2	3,600	5,040
2181	5-4017-11	ユニオン SRU1/4-3/4	4,400	6,240
2181	5-4017-12	ユニオン SRU3/8-1/2	3,500	5,070
2181	5-4017-13	ユニオン SRU3/8-3/4	4,800	6,810
2181	5-4017-14	ユニオン SRU1/2-3/4	4,800	6,860
2182	7-272-01	ストレートユニオン SKU-6	2,600	4,330
2182	7-272-02	ストレートユニオン SKU-8	2,700	4,220
2182	7-272-03	ストレートユニオン SKU-10	3,100	4,770
2182	7-272-04	ストレートユニオン SKU-12	3,300	4,780
2182	7-272-05	ストレートユニオン SKU-1/4	2,800	4,310
2182	7-272-06	ストレートユニオン SKU-3/8	3,300	4,710
2182	7-272-07	ストレートユニオン SKU-1/2	3,300	4,750
2182	7-272-08	ストレートユニオン SKU-3/4	4,500	6,400
2182	7-273-01	ユニオンエルボー LKU-6	2,600	4,730
2182	7-273-02	ユニオンエルボー LKU-8	2,700	4,500
2182	7-273-03	ユニオンエルボー LKU-10	3,000	4,620
2182	7-273-04	ユニオンエルボー LKU-12	3,400	4,760
2182	7-273-05	ユニオンエルボー LKU-1/4	2,600	5,670
2182	7-273-06	ユニオンエルボー LKU-3/8	3,400	6,000
2182	7-273-07	ユニオンエルボー LKU-1/2	3,900	5,510
2182	7-273-08	ユニオンエルボー LKU-3/4	5,000	7,060
2182	7-277-01	ユニオンティ TKU-6	3,300	4,840
2182	7-277-02	ユニオンティ TKU-8	3,900	5,740
2182	7-277-03	ユニオンティ TKU-10	4,300	6,020
2182	7-277-04	ユニオンティ TKU-12	4,700	6,750
2182	7-277-05	ユニオンティ TKU-1/4	3,400	4,760
2182	7-277-06	ユニオンティ TKU-3/8	4,200	6,040
2182	7-277-07	ユニオンティ TKU-1/2	3,900	5,620
2182	7-274-01	パネルマウント SKP-6	3,700	5,220
2182	7-274-02	パネルマウント SKP-8	4,000	6,480
2182	7-274-03	パネルマウント SKP-10	4,500	6,490
2182	7-274-05	パネルマウント SKP-1/4	3,900	6,170
2182	7-275-01	パネルマウントエルボー LKP-6	3,800	5,350
2182	7-275-03	パネルマウントエルボー LKP-10	4,900	7,010
2182	7-275-05	パネルマウントエルボー LKP-1/4	4,300	6,100
2182	7-275-07	パネルマウントエルボー LKP-1/2	4,900	7,030
2182	2-739-01	K-LOCK継手用フェールK-6F十個	2,300	2,520
2182	2-739-02	K-LOCK継手用フェールK-8F十個	2,800	3,070
2182	2-739-03	K-LOCK継手用フェールK-10F	3,400	3,730
2182	2-739-04	K-LOCK継手用フェールK-12F	3,600	3,950
2182	2-739-05	K-LOCK継手用フェールK-1/4F	2,300	3,710
2182	2-739-06	K-LOCK継手用フェールK-3/8F	3,400	3,730
2188	5-5369-11	フッ素樹脂製二方コック016. 70252	2,300	2,500
2188	5-5369-12	フッ素樹脂製二方コック016. 702. 2	2,300	2,500
2188	5-5369-13	フッ素樹脂製二方コック016. 703. 2	2,300	2,500
2188	5-5369-14	フッ素樹脂製二方コック016. 704. 2	2,500	2,700
2188	5-5368-11	フッ素樹脂製三方コック016. 80252	3,100	3,400
2188	5-5368-12	フッ素樹脂製三方コック016. 802. 2	3,100	3,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2188	5-5368-13	フッ素樹脂製三方コック016. 803. 2	3,100	3,400
2188	5-5368-14	フッ素樹脂製三方コック016. 804. 2	3,900	4,300
2188	5-5367-11	フッ素樹脂製二方コック016120262	2,500	2,700
2188	5-5367-12	フッ素樹脂製二方コック016. 12042	2,900	3,200
2188	5-5366-11	フッ素樹脂製三方コック016130262	3,500	3,800
2188	5-5366-12	フッ素樹脂製三方コック016. 13042	4,000	4,400
2188	7-282-01	二方コック C-2N-6	9,800	10,900
2188	7-282-02	二方コック C-2N-8	8,900	10,900
2188	7-282-03	二方コック C-2N-10	9,700	11,900
2188	7-282-04	二方コック C-2N-12	10,000	13,500
2188	7-282-05	三方コック C-3N-6	9,900	12,200
2188	7-282-06	三方コック C-3N-8	9,900	16,200
2188	1-2701-01	ETFEコック 2方 C-2-6	9,400	10,500
2188	1-2701-02	ETFEコック 2方 C-2-8	9,400	10,500
2188	1-2702-01	ETFEコック 3方 C-3-6	9,700	10,800
2188	1-2702-02	ETFEコック 3方 C-3-8	9,700	10,800
2188	1-2702-03	ETFEコック 3方 C-3-10	11,900	13,400
2189	2-9966-02	ルアーフィッティングVPRM308 十個	1,900	2,100
2189	2-9964-11	ルアーフィッティングVRMP8 10個	1,000	1,100
2189	2-9967-01	ルアーフィッティングVPRF208 十個	1,600	1,700
2189	2-9967-02	ルアーフィッティングVPRF308 十個	1,600	1,700
2189	2-9967-03	ルアーフィッティングVPRF408 十個	1,600	1,700
2190	2-9964-01	ルアーフィッティングVRM108	1,900	2,100
2190	2-9964-02	ルアーフィッティングVRM208 10個	1,900	2,100
2190	2-9964-03	ルアーフィッティングVRM308 10個	1,900	2,100
2190	2-9964-04	ルアーフィッティングVRM408 10個	1,900	2,100
2190	2-9964-05	ルアーフィッティングVRM508 10個	1,900	2,100
2190	2-9964-06	ルアーフィッティングVRM608 10個	1,900	2,100
2190	2-9964-11	ルアーフィッティングVRMP8 10個	1,000	1,100
2190	2-9965-01	ルアーフィッティングVRF108 10個	1,600	1,700
2190	2-9965-02	ルアーフィッティングVRF208 10個	1,600	1,700
2190	2-9965-03	ルアーフィッティングVRF308 10個	1,600	1,700
2190	2-9965-05	ルアーフィッティングVRF508 10個	1,600	1,700
2190	2-9965-06	ルアーフィッティングVRF608 10個	1,600	1,700
2190	3-8176-02	チューブコネクタ7621557 10個	5,500	5,900
2191	3-8178-04	PVDFコネクタ6230435 10個	4,000	4,300
2192	6-663-01	チューブI型ジョイント S 12個入	1,680	1,800
2192	6-663-02	チューブI型ジョイント M 12個入	1,790	1,900
2192	6-663-03	チューブI型ジョイント L 12個入	1,900	2,000
2192	6-663-04	チューブI型ジョイント LL 12個入	2,260	2,400
2192	6-670-01	チューブクイックジョイント S 12個入	2,450	2,700
2192	6-670-02	チューブクイックジョイント M 12個入	2,600	2,700
2192	6-670-03	チューブクイックジョイント L 12個入	3,080	3,200
2192	6-670-04	チューブクイックジョイント LL 12入	3,580	3,800
2192	6-669-01	チューブ異径アダプター S 12個入	2,460	2,500
2192	6-669-02	チューブ異径アダプター M 12個入	2,590	2,700
2192	6-669-03	チューブ異径アダプター L 12個入	2,840	2,900
2192	6-664-01	チューブL型ジョイント S 12個入	1,080	1,200
2192	6-664-02	チューブL型ジョイント M 12個入	1,200	1,300
2192	6-666-01	チューブT型ジョイント S 12個入	1,750	2,000
2192	6-666-04	チューブT型ジョイント LL 12個入	2,350	2,500
2192	6-665-01	チューブY型ジョイント S 12個入	1,900	2,100
2192	6-665-02	チューブY型ジョイント M 12個入	2,080	2,200
2192	6-665-03	チューブY型ジョイント L 12個入	2,190	2,400
2192	6-665-04	チューブY型ジョイント LL 12個入	2,550	2,800
2192	6-667-01	チューブX型ジョイント S 12個入	2,240	2,400
2192	6-667-02	チューブX型ジョイント M 12個入	2,350	2,500
2192	6-667-03	チューブX型ジョイント L 12個入	2,410	2,500
2192	6-667-04	チューブX型ジョイント LL 12個入	2,950	3,200
2193	4-2870-01	RBC1624L チューブコネクタ	9,000	9,700
2193	4-2870-02	RBC1632L チューブコネクタ	9,000	9,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2193	4-2870-03	RBC2432L チューブコネクタ	9,900	10,600
2193	4-2870-04	RBC2440L チューブコネクタ	9,900	10,600
2193	4-2870-05	RBC3240L チューブコネクタ	9,000	9,700
2193	4-2870-06	RBC3248L チューブコネクタ	9,900	10,700
2193	4-2870-07	RBC4048L チューブコネクタ	9,900	10,700
2193	4-2870-08	EBC16L ラボランチューブコネクタ	9,000	9,700
2193	4-2870-09	EBC24L ラボランチューブコネクタ	9,000	9,700
2193	4-2870-10	EBC32L ラボランチューブコネクタ	9,000	9,700
2193	4-2870-11	EBC40L ラボランチューブコネクタ	10,800	11,600
2193	4-2870-12	EBC48L ラボランチューブコネクタ	10,800	11,600
2193	4-2870-13	EBC64L ラボランチューブコネクタ	11,700	12,500
2193	4-2870-14	EBTC16Lラボランチューブコネクタ	14,400	15,500
2193	4-2870-15	EBTC20Lラボランチューブコネクタ	14,400	15,500
2193	4-2870-16	EBTC24Lラボランチューブコネクタ	16,200	17,400
2193	4-2870-17	EBTC32Lラボランチューブコネクタ	16,200	17,400
2193	4-2870-18	EBTC40Lラボランチューブコネクタ	17,100	18,400
2193	4-2870-19	EBTC48Lラボランチューブコネクタ	19,800	21,000
2193	4-2870-20	EBTC64Lラボランチューブコネクタ	23,400	25,000
2193	4-2870-21	EBLC16Lラボランチューブコネクタ	14,400	15,500
2193	4-2870-22	EBLC24Lラボランチューブコネクタ	17,100	18,400
2193	4-2870-23	EBLC32Lラボランチューブコネクタ	18,000	19,000
2193	4-2870-24	EBLC40Lラボランチューブコネクタ	18,900	20,000
2193	4-2870-25	EBLC48Lラボランチューブコネクタ	18,900	20,000
2193	4-2870-26	EBLC64Lラボランチューブコネクタ	19,800	21,000
2193	4-2870-27	EBYC16Lラボランチューブコネクタ	13,300	14,000
2193	4-2870-28	EBYC20Lラボランチューブコネクタ	12,600	13,500
2193	4-2870-29	EBYC24Lラボランチューブコネクタ	12,600	13,500
2193	4-2870-30	EBYC32Lラボランチューブコネクタ	13,500	14,500
2193	4-2870-31	EBYC40Lラボランチューブコネクタ	13,500	14,500
2193	4-2870-32	EBYC48Lラボランチューブコネクタ	14,500	15,500
2193	4-2870-33	EBYC64Lラボランチューブコネクタ	14,500	15,500
2193	4-2747-01	RBC1624 チューブコネクタ	900	970
2193	4-2747-02	RBC1632 チューブコネクタ	900	970
2193	4-2747-03	RBC2432 チューブコネクタ	990	1,060
2193	4-2747-04	RBC2440 チューブコネクタ	990	1,060
2193	4-2747-05	RBC3240 チューブコネクタ	900	970
2193	4-2747-06	RBC3248 チューブコネクタ	990	1,070
2193	4-2747-07	RBC4048 チューブコネクタ	990	1,070
2193	4-2747-08	EBC16 I型同径チューブコネクタ	900	970
2193	4-2747-09	EBC24 I型同径チューブコネクタ	900	970
2193	4-2747-10	EBC32 I型同径チューブコネクタ	900	970
2193	4-2747-11	EBC40 I型同径チューブコネクタ	1,080	1,160
2193	4-2747-12	EBC48 I型同径チューブコネクタ	1,080	1,160
2193	4-2747-13	EBC64 I型同径チューブコネクタ	1,170	1,250
2193	4-2747-14	EBTC16 10個入チューブコネクタ	1,440	1,550
2193	4-2747-15	EBTC20 10個入チューブコネクタ	1,440	1,550
2193	4-2747-16	EBTC24 10個入チューブコネクタ	1,620	1,740
2193	4-2747-17	EBTC32 10個入チューブコネクタ	1,620	1,740
2193	4-2747-18	EBTC40 10個入チューブコネクタ	1,710	1,840
2193	4-2747-19	EBTC48 10個入チューブコネクタ	1,980	2,100
2193	4-2747-20	EBTC64 10個入チューブコネクタ	2,340	2,500
2193	4-2747-21	EBLC16 10個入チューブコネクタ	1,440	1,550
2193	4-2747-22	EBLC24 10個入チューブコネクタ	1,710	1,840
2193	4-2747-23	EBLC32 10個入チューブコネクタ	1,800	1,900
2193	4-2747-24	EBLC40 10個入チューブコネクタ	1,890	2,000
2193	4-2747-25	EBLC48 10個入チューブコネクタ	1,890	2,000
2193	4-2747-26	EBLC64 10個入チューブコネクタ	1,980	2,100
2193	4-2747-27	EBYC16 10個入チューブコネクタ	1,330	1,400
2193	4-2747-28	EBYC20 10個入チューブコネクタ	1,260	1,350
2193	4-2747-29	EBYC24 10個入チューブコネクタ	1,260	1,350
2193	4-2747-30	EBYC32 10個入チューブコネクタ	1,350	1,450

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2193	4-2747-31	EBYC40 10個入チューブコネクタ	1,350	1,450
2193	4-2747-32	EBYC48 10個入チューブコネクタ	1,450	1,550
2193	4-2747-33	EBYC64 10個入チューブコネクタ	1,450	1,550
2194	1-7377-01	チューブコネクタ-VLI10106	1,500	1,600
2194	1-7377-02	チューブコネクタ-VLI12126 10個	2,200	2,400
2194	1-7377-04	チューブコネクタ-VLI18186 5個	1,300	1,400
2194	1-7377-08	チューブコネクタ-VLL106	2,300	2,500
2194	1-7377-09	チューブコネクタ-VLL126 10個	2,300	2,500
2194	1-7377-11	チューブコネクタ-VLL186 5個	1,900	2,100
2194	1-7377-12	チューブコネクタ-VLT106	2,000	2,200
2194	1-7377-13	チューブコネクタ-VLT126 10個	3,400	3,700
2194	1-7377-15	チューブコネクタ-VLT186 5個	1,800	2,000
2194	1-7377-16	チューブコネクタ-VLY106	3,100	3,400
2194	1-7377-17	チューブコネクタ-VLY126 10個	3,300	3,600
2194	1-7377-19	チューブコネクタ-VLY186 5個	2,100	2,300
2194	1-7377-23	チューブコネクタ-VLI03106	1,900	2,100
2194	1-7377-25	チューブコネクタ-VLI05066 10個	1,000	1,100
2194	1-7377-27	チューブコネクタ-VLI06086 10個	1,100	1,200
2194	1-7377-28	チューブコネクタ-VLI06106	1,500	1,600
2194	1-7377-29	チューブコネクタ-VLI06126 10個	2,000	2,200
2194	1-7377-30	チューブコネクタ-VLI06166 10個	2,300	2,900
2194	1-7377-05	チューブコネクタ-VLI10126	1,900	2,100
2194	1-7377-31	チューブコネクタ-VLI10206 5個	1,400	1,500
2194	1-7377-07	チューブコネクタ-VLI12186 5個	1,500	1,600
2194	1-7377-32	チューブコネクタ-VLI12206 5個	1,400	1,500
2194	1-7377-33	チューブコネクタ-VLI12256	1,900	2,100
2194	1-7376-01	ミニフィッティングVFF106	2,000	2,200
2194	1-7376-02	ミニフィッティングVFF206 10個	2,000	2,200
2194	1-7376-03	ミニフィッティングVFF306 10個	2,000	2,200
2194	1-7376-04	ミニフィッティングVFX106	2,000	2,200
2194	1-7376-05	ミニフィッティングVFX206 10個	2,000	2,200
2194	1-7376-06	ミニフィッティングVFX306 10個	2,000	2,200
2194	1-7376-07	ミニフィッティングVM4P106	2,000	2,200
2194	1-7376-08	ミニフィッティングVM4P206 10個	2,000	2,200
2194	1-7376-09	ミニフィッティングVM4P306 10個	2,000	2,200
2195	5-1045-01	ミニフィッティング VFI126 10入	1,000	1,100
2195	5-1045-02	ミニフィッティング VFI136 10入	1,000	1,100
2195	5-1045-03	ミニフィッティング VFI146 10入	1,100	1,200
2195	5-1045-05	ミニフィッティング VFI236 10入	1,000	1,100
2195	5-1045-06	ミニフィッティング VFI246 10入	1,100	1,200
2195	5-1045-07	ミニフィッティング VFI256 10入	1,100	1,200
2195	5-1045-08	ミニフィッティング VFI346 10入	1,100	1,200
2195	5-1045-09	ミニフィッティング VFI356 10入	1,300	1,400
2195	5-1045-10	ミニフィッティング VFI366 10入	1,300	1,400
2195	5-1045-11	ミニフィッティング VFI456 10入	1,300	1,400
2195	5-1045-12	ミニフィッティング VFI466 10入	1,300	1,400
2195	5-1045-13	ミニフィッティング VFI566 10入	1,400	1,500
2195	5-1045-14	ミニフィッティング VFI116 10入	1,000	1,100
2195	5-1045-15	ミニフィッティング VFI226 10入	1,000	1,100
2195	5-1045-16	ミニフィッティング VFI336 10入	1,000	1,100
2195	5-1045-17	ミニフィッティング VFI446 10入	1,300	1,400
2195	5-1045-18	ミニフィッティング VFI556 10入	1,300	1,400
2195	5-1045-19	ミニフィッティング VFI666 10入	1,400	1,500
2195	5-1046-01	ミニフィッティング VFT106 10入	1,600	1,700
2195	5-1046-02	ミニフィッティング VFT206 10入	1,800	2,000
2195	5-1046-03	ミニフィッティング VFT306 10入	1,800	2,000
2195	5-1046-04	ミニフィッティング VFT406 10入	1,900	2,100
2195	5-1046-05	ミニフィッティング VFT506 10入	2,200	2,400
2195	5-1046-06	ミニフィッティング VFT606 10入	2,600	2,900
2195	5-1046-10	ミニフィッティング VFL106 10入	1,600	1,700
2195	5-1046-11	ミニフィッティング VFL206 10入	1,900	2,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2195	5-1046-12	ミニフィッティング VFL306 10入	2,000	2,200
2195	5-1046-13	ミニフィッティング VFL406 10入	2,100	2,300
2195	5-1046-14	ミニフィッティング VFL506 10入	2,200	2,400
2195	5-1046-15	ミニフィッティング VFL606 10入	2,600	2,800
2195	5-1046-16	ミニフィッティング VFY106 10入	1,400	1,500
2195	5-1046-17	ミニフィッティング VFY206 10入	1,400	1,500
2195	5-1046-18	ミニフィッティング VFY306 10入	1,500	1,600
2195	5-1046-08	ミニフィッティング VFT136 10入	1,800	2,000
2195	5-1046-09	ミニフィッティング VFT236 10入	1,800	2,000
2195	5-1046-20	ミニフィッティング VFT316 10入	1,800	2,000
2195	5-1046-21	ミニフィッティング VFT326 10入	1,800	2,000
2195	5-1047-01	ミニフィッティング VPI116 10入	1,100	1,200
2195	5-1047-02	ミニフィッティング VPI226 10入	1,100	1,200
2195	5-1047-03	ミニフィッティング VPI336 10入	1,100	1,200
2195	5-1047-07	ミニフィッティング VPL106 10入	1,400	1,500
2195	5-1047-08	ミニフィッティング VPL206 10入	1,400	1,500
2195	5-1047-09	ミニフィッティング VPL306 10入	1,500	1,600
2195	5-1047-11	ミニフィッティング VPT206 10入	1,400	1,500
2195	5-1047-12	ミニフィッティング VPT306 10入	1,500	1,600
2195	5-1047-16	ミニフィッティング VPY106 10入	1,400	1,500
2195	5-1047-17	ミニフィッティング VPY206 10入	1,400	1,500
2195	5-1047-18	ミニフィッティング VPY306 10入	1,500	1,600
2195	5-1047-04	ミニフィッティング VPI126 10入	1,100	1,200
2195	5-1047-06	ミニフィッティング VPI236 10入	1,100	1,200
2196	1-7379-02	ルアーフィッティングVPRM206 十個	800	900
2196	1-7379-03	ルアーフィッティングVPRM306 十個	800	900
2196	1-7379-04	ルアーフィッティングVPRM406 十個	900	1,000
2196	1-7379-05	ルアーフィッティングVPRF106	700	800
2196	1-7379-07	ルアーフィッティングVPRF306 十個	700	800
2196	1-7379-08	ルアーフィッティングVPRF406 十個	800	900
2196	5-1043-01	ルアーフィッティングVRM106 10入	800	900
2196	5-1043-02	ルアーフィッティングVRM206 10入	800	900
2196	5-1043-03	ルアーフィッティングVRM306 10入	800	900
2196	5-1043-04	ルアーフィッティングVRM406 10入	900	1,000
2196	5-1043-11	ルアーフィッティングVRM506 10入	900	1,000
2196	5-1043-12	ルアーフィッティングVRM606 10入	900	1,000
2196	5-1043-05	ルアーフィッティングVRMP6 10入	400	500
2196	5-1043-06	ルアーフィッティングVRMC6 10入	900	1,000
2196	5-1043-07	ルアーフィッティングVRF106 10入	700	800
2196	5-1043-08	ルアーフィッティングVRF206 10入	700	800
2196	5-1043-09	ルアーフィッティングVRF306 10入	700	800
2196	5-1043-10	ルアーフィッティングVRF406 10入	800	900
2196	5-1043-13	ルアーフィッティングVRF506 10入	800	900
2196	5-1043-14	ルアーフィッティングVRF606 10入	800	900
2196	5-1044-01	ルアーフィッティングVRS106 10入	700	800
2196	5-1044-02	ルアーフィッティングVRS206 10入	700	800
2196	5-1044-03	ルアーフィッティングVRS306 10入	700	800
2196	5-1044-05	ルアーフィッティング VRSP6 10入	700	800
2196	5-1044-06	ルアーフィッティングVRSC6 10入	800	900
2196	5-1044-07	ルアーフィッティングVRFP6 10入	700	800
2196	5-1044-08	ルアーフィッティングVRFC6 10入	800	900
2196	5-1044-09	ルアーフィッティング VRFE6 10入	1,700	1,900
2196	5-1044-10	ルアーフィッティングVRFT6 10入	1,700	1,900
2197	1-497-02	ワンタッチ管継手 ユニオンティー6	250	260
2197	1-497-03	ワンタッチ管継手 ユニオンティー8	290	310
2197	1-515-02	ワンタッチ管継手 ユニオンエルボ6	250	270
2197	1-516-02	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート6	250	270
2197	1-516-03	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート8	210	230
2198	3-9826-01	ノンスピルカップリングNS4D17002	3,070	3,370
2198	3-9826-02	ノンスピルカップリングNS4D17004	3,060	3,360
2198	3-9826-03	ノンスピルカップリングNS4D17006	3,070	3,370

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2198	3-9826-04	ノンスピルカップリングNS4D22002	2,300	2,520
2198	3-9826-05	ノンスピルカップリングNS4D22004	2,270	2,470
2198	3-9826-06	ノンスピルカップリングNS4D22006	2,300	2,520
2198	3-9827-01	カップリング NS1D170212	3,690	4,070
2198	3-9827-02	カップリング NS1D19042812	3,670	4,020
2198	3-9827-03	カップリング NS1D10042812	3,690	4,130
2198	3-9827-04	カップリング NS1D220212	1,550	1,730
2198	3-9827-05	カップリング NS1D26042812	1,570	1,920
2198	3-9827-06	カップリング NS1D24042812	1,570	1,890
2198	3-9827-07	カップリング NS1D420212	2,550	3,020
2198	2-7754-11	超小型カップリング NS2D170212	1,990	2,300
2198	2-7754-12	超小型カップリング NS2D170412	1,870	2,200
2198	2-7754-13	超小型カップリング NS2D220212	1,950	2,300
2198	2-7754-14	超小型カップリング NS2D220412	1,850	2,200
2199	3-9825-01	超小型カップリング PLCD17004	1,440	1,570
2199	3-9825-02	超小型カップリング PLCD17005	1,440	1,590
2199	3-9825-03	超小型カップリング PLCD17006	1,440	1,570
2199	3-9825-04	超小型カップリング PLCD22004	1,100	1,200
2199	3-9825-05	超小型カップリング PLCD22005	1,080	1,190
2199	3-9825-06	超小型カップリング PLCD22006	1,080	1,180
2199	2-9641-01	超小型カップリングPMCD1701	1,750	1,940
2199	2-9641-02	超小型カップリングPMCD1702	1,530	1,670
2199	2-9641-03	超小型カップリングPMCD1703	1,620	1,760
2199	2-9641-04	超小型カップリングPMCD1704	1,530	1,670
2199	2-9642-01	超小型カップリングPMCD2201	1,580	1,720
2199	2-9642-02	超小型カップリングPMCD2202	1,360	1,480
2199	2-9642-03	超小型カップリングPMCD2203	1,660	1,810
2199	2-9642-04	超小型カップリングPMCD2204	1,390	1,520
2199	4-2031-05	PLCD1700412 小型カップリング	2,300	2,600
2199	4-2031-06	PLCD1700612 小型カップリング	2,400	2,600
2199	4-2031-07	PLCD1000412BSPTカップリン	1,800	2,100
2199	4-2031-08	PLCD1000612BSPTカップリン	1,900	2,100
2199	4-2031-09	PLCD1600412 小型カップリング	3,200	3,600
2199	4-2031-10	PLCD1600612 小型カップリング	3,200	3,500
2199	4-2031-01	PLCD2200412 小型カップリング	1,700	1,900
2199	4-2031-02	PLCD2200612 小型カップリング	1,900	2,100
2199	4-2031-03	PLCD4200412 小型カップリング	2,100	2,400
2199	4-2031-04	PLCD4200612 小型カップリング	2,600	3,000
2199	4-2030-04	PMCD170112 超小型カップリング	2,500	2,800
2199	4-2030-05	PMCD170212 超小型カップリング	2,200	2,400
2199	4-2030-06	PMCD170412 超小型カップリング	2,300	2,500
2199	4-2030-07	PMCD100212BSPTカップリング	1,700	1,900
2199	4-2030-08	PMCD100412BSPTカップリング	1,700	1,900
2199	4-2030-09	PMCD160112 小型カップリング	2,500	2,800
2199	4-2030-10	PMCD160212 小型カップリング	2,300	2,600
2199	4-2030-11	PMCD160412 小型カップリング	2,400	2,700
2199	4-2030-01	PMCD220112 超小型カップリング	2,100	2,400
2199	4-2030-02	PMCD220212 超小型カップリング	1,500	1,700
2199	4-2030-03	PMCD220412 超小型カップリング	1,700	1,900
2200	6-789-01	ケックチュービングカプラー KK1535	8,700	9,200
2200	6-789-02	ケックチュービングカプラー KK6080	8,700	9,200
2202	5-5052-01	ストップコックF30890-0000二方	6,400	7,100
2202	5-5052-02	ストップコックF30891-0000二方	5,900	6,600
2202	5-5052-03	ストップコックF30894-0000三方	7,400	8,600
2202	5-5052-04	ストップコックF30895-0000三方	7,000	8,000
2202	1-1886-01	ルアーストップコック VXB1050	1,600	1,700
2202	1-1886-02	ルアーストップコック VXB1055	1,600	1,700
2202	1-1886-03	ルアーストップコックVXB1062 5個	1,600	1,700
2202	1-1886-04	ルアーストップコックVXB1079 5個	1,600	1,700
2203	3-8159-01	ラブコック VLCLVUEJN4N4	1,840	2,120
2203	3-8159-02	ラブコック VLCLVUEJN8N4	2,110	2,430

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2203	3-8159-03	ラブコック VLCLVUEJN8N8	2,110	2,430
2203	3-8159-04	ラブコック VLCLVUEJH0H0	1,840	2,120
2203	3-8159-05	ラブコック VLCLVUEJN4H0	1,840	2,120
2203	3-8159-06	ラブコック VLCLVUEJN8H0	2,110	2,430
2203	3-8159-07	ラブコック VLCLVUEJO4H0	1,840	2,120
2203	3-8159-08	ラブコック VLCLVUEJO2H0	2,110	2,430
2203	3-8159-09	ラブコック VLCLVUEJO4O4	1,840	2,120
2203	3-8159-10	ラブコック VLCLVUEJO2O4	2,110	2,430
2203	3-8159-11	ラブコック VLCLVUEJO2O2	2,110	2,430
2203	3-8159-12	ラブコック VLCLVUEJO4N4	1,840	2,120
2203	3-8159-13	ラブコック VLCLVUEJO4N8	2,110	2,430
2203	3-8159-14	ラブコック VLCLVUEJO2N4	2,110	2,430
2203	3-8159-15	ラブコック VLCLVUEJO2N8	2,110	2,430
2203	3-8158-01	ラブコック VLCLVUVJN4N4	2,480	2,860
2203	3-8158-02	ラブコック VLCLVUVJN8N4	2,750	3,170
2203	3-8158-03	ラブコック VLCLVUVJN8N8	2,750	3,170
2203	3-8158-04	ラブコック VLCLVUVJH0H0	2,480	2,860
2203	3-8158-05	ラブコック VLCLVUVJN4H0	2,480	2,860
2203	3-8158-06	ラブコック VLCLVUVJN8H0	2,750	3,170
2203	3-8158-07	ラブコック VLCLVUVJO4H0	2,480	2,860
2203	3-8158-08	ラブコック VLCLVUVJO2H0	2,750	3,170
2203	3-8158-09	ラブコック VLCLVUVJO4O4	2,480	2,860
2203	3-8158-10	ラブコック VLCLVUVJO2O4	2,750	3,170
2203	3-8158-11	ラブコック VLCLVUVJO2O2	2,750	3,170
2203	3-8158-12	ラブコック VLCLVUVJO4N4	2,480	2,860
2203	3-8158-13	ラブコック VLCLVUVJO4N8	2,750	3,170
2203	3-8158-14	ラブコック VLCLVUEJO2N4	2,750	3,170
2203	3-8158-15	ラブコック VLCLVUEJO2N8	2,750	3,170
2203	3-8163-01	ボールバルブ V2ALVUESJ015	3,600	3,960
2203	3-8163-02	ボールバルブ V2ALVUESJ020	4,120	4,530
2203	3-8163-03	ボールバルブ V2ALVUESJ025	5,020	5,520
2203	3-8163-04	ボールバルブ V2ALVUESJ032	6,480	7,130
2203	3-8163-05	ボールバルブ V2ALVUESJ040	9,780	10,760
2203	3-8163-06	ボールバルブ V2ALVUESJ050	12,750	14,030
2203	3-8163-07	ボールバルブ V21LVUESJ065	17,140	18,850
2203	3-8163-08	ボールバルブ V21LVUESJ080	30,720	33,790
2203	3-8163-09	ボールバルブ V21LVUESJ100	44,740	49,210
2203	3-8162-01	ボールバルブ V2ALVUENJ015	3,600	3,960
2203	3-8162-02	ボールバルブ V2ALVUENJ020	4,120	4,530
2203	3-8162-03	ボールバルブ V2ALVUENJ025	5,020	5,520
2203	3-8162-04	ボールバルブ V2ALVUENJ032	6,480	7,130
2203	3-8162-05	ボールバルブ V2ALVUENJ040	9,780	10,760
2203	3-8162-06	ボールバルブ V2ALVUENJ050	12,750	14,030
2203	3-8162-07	ボールバルブ V21LVUENJ065	17,140	18,850
2203	3-8162-08	ボールバルブ V21LVUENJ080	30,720	33,790
2203	3-8162-09	ボールバルブ V21LVUENJ100	44,740	49,210
2203	3-8161-01	ボールバルブ V2ALVUVSJ015	5,260	5,790
2203	3-8161-02	ボールバルブ V2ALVUVSJ020	6,290	6,920
2203	3-8161-03	ボールバルブ V2ALVUVSJ025	8,400	9,240
2203	3-8161-04	ボールバルブ V2ALVUVSJ032	10,530	11,580
2203	3-8161-05	ボールバルブ V2ALVUVSJ040	15,220	16,740
2203	3-8161-06	ボールバルブ V2ALVUVSJ050	18,670	20,540
2203	3-8161-07	ボールバルブ V21LVUVSJ065	24,610	27,070
2203	3-8161-08	ボールバルブ V21LVUVSJ080	39,290	43,220
2203	3-8161-09	ボールバルブ V21LVUVSJ100	53,410	58,750
2203	3-8160-01	ボールバルブ V2ALVUVNJO15	5,260	5,790
2203	3-8160-02	ボールバルブ V2ALVUVNJO20	6,290	6,920
2203	3-8160-03	ボールバルブ V2ALVUVNJO25	8,400	9,240
2203	3-8160-04	ボールバルブ V2ALVUVNJO32	10,530	11,580
2203	3-8160-05	ボールバルブ V2ALVUVNJO40	15,220	16,740
2203	3-8160-06	ボールバルブ V2ALVUVNJO50	18,670	20,540

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2203	3-8160-07	ボールバルブ V21LVUVNJO65	24,610	27,070
2203	3-8160-08	ボールバルブ V21LVUVNJO80	39,290	43,220
2203	3-8160-09	ボールバルブ V21LVUVNJ100	53,410	58,750
2204	3-8399-01	塩ビ管継手 TS-L-13	50	70
2204	3-8399-02	塩ビ管継手 TS-L-16	60	80
2204	3-8399-03	塩ビ管継手 TS-L-20	80	120
2204	3-8399-04	塩ビ管継手 TS-L-25	120	170
2204	3-8399-05	塩ビ管継手 TS-L-30	160	230
2204	3-8399-06	塩ビ管継手 TS-L-40	280	400
2204	3-8399-07	塩ビ管継手 TS-L-50	460	650
2204	3-8399-08	塩ビ管継手 TS-L-65	830	1,170
2204	3-8399-09	塩ビ管継手 TS-L-75	1,300	1,720
2204	3-8399-10	塩ビ管継手 TS-L-100	2,400	3,390
2204	3-8399-11	塩ビ管継手 TS-L-125	4,700	6,630
2204	3-8399-12	塩ビ管継手 TS-L-150	7,900	11,100
2204	3-8398-01	塩ビ管継手 TS-45L-13	70	100
2204	3-8398-02	塩ビ管継手 TS-45L-16	150	290
2204	3-8398-03	塩ビ管継手 TS-45L-20	130	180
2204	3-8398-04	塩ビ管継手 TS-45L-25	140	200
2204	3-8398-05	塩ビ管継手 TS-45L-30	360	510
2204	3-8398-06	塩ビ管継手 TS-45L-40	430	610
2204	3-8398-07	塩ビ管継手 TS-45L-50	700	990
2204	3-8398-08	塩ビ管継手 TS-45L-65	1,100	1,400
2204	3-8398-09	塩ビ管継手 TS-45L-75	2,100	2,930
2204	3-8398-10	塩ビ管継手 TS-45L-100	3,800	5,360
2204	3-8398-12	塩ビ管継手 TS-45L-150	7,000	9,890
2204	3-8397-01	塩ビ管継手 TS-T-13	60	90
2204	3-8397-02	塩ビ管継手 TS-T-16	90	130
2204	3-8397-03	塩ビ管継手 TS-T-20	120	160
2204	3-8397-04	塩ビ管継手 TS-T-25	180	250
2204	3-8397-05	塩ビ管継手 TS-T-30	230	330
2204	3-8397-06	塩ビ管継手 TS-T-40	400	570
2204	3-8397-07	塩ビ管継手 TS-T-50	660	930
2204	3-8397-08	塩ビ管継手 TS-T-65	1,300	1,720
2204	3-8397-09	塩ビ管継手 TS-T-75	1,900	2,640
2204	3-8397-10	塩ビ管継手 TS-T-100	3,900	5,450
2204	3-8397-11	塩ビ管継手 TS-T-125	6,700	9,390
2204	3-8397-12	塩ビ管継手 TS-T-150	12,600	17,800
2204	3-8396-01	塩ビ管継手 TS-S-13	50	70
2204	3-8396-02	塩ビ管継手 TS-S-16	60	80
2204	3-8396-03	塩ビ管継手 TS-S-20	70	90
2204	3-8396-04	塩ビ管継手 TS-S-25	100	130
2204	3-8396-05	塩ビ管継手 TS-S-30	120	170
2204	3-8396-06	塩ビ管継手 TS-S-40	220	300
2204	3-8396-07	塩ビ管継手 TS-S-50	320	450
2204	3-8396-08	塩ビ管継手 TS-S-65	560	780
2204	3-8396-09	塩ビ管継手 TS-S-75	800	1,130
2204	3-8396-10	塩ビ管継手 TS-S-100	1,700	2,280
2204	3-8396-11	塩ビ管継手 TS-S-125	2,900	4,000
2204	3-8396-12	塩ビ管継手 TS-S-150	4,700	6,600
2204	3-8395-01	塩ビ管継手 TS-VS-13	60	70
2204	3-8395-02	塩ビ管継手 TS-VS-16	60	80
2204	3-8395-03	塩ビ管継手 TS-VS-20	60	90
2204	3-8395-04	塩ビ管継手 TS-VS-25	80	120
2204	3-8395-05	塩ビ管継手 TS-VS-30	130	180
2204	3-8395-06	塩ビ管継手 TS-VS-40	160	220
2204	3-8395-07	塩ビ管継手 TS-VS-50	260	360
2204	3-8395-08	塩ビ管継手 TS-VS-65	400	560
2204	3-8395-09	塩ビ管継手 TS-VS-75	560	790
2204	3-8395-10	塩ビ管継手 TS-VS-100	1,100	1,470
2204	3-8395-11	塩ビ管継手 TS-VS-125	1,800	3,640

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2204	3-8395-12	塩ビ管継手 TS-VS-150	3,100	4,310
2206	1-1768-01	ニューVLOK継手VUWH-3. 2A-V	900	920
2206	1-1768-02	ニューVLOK継手 VUWF-3. 2-V	1,330	1,360
2206	1-1768-03	ニューVLOK継手 VUWT-3. 2-V	3,140	2,960
2206	1-1768-04	ニューVLOK継手 VUWL-3. 2-V	1,790	1,820
2206	1-1768-05	ニューVLOK継手 VUW-3. 2N-V	240	270
2206	1-1768-06	ニューVLOK継手VUW-3. 2SR-V	260	290
2206	1-2038-01	V-LOK継手 VUWH-6. 35B-V	790	870
2206	1-2038-02	ニューVLOK継手VUWF-6. 35-V	1,210	1,340
2206	1-2038-03	ニューVLOK継手VUWT-6. 35-V	2,480	2,730
2206	1-2038-04	ニューVLOK継手VUWL-6. 35-V	1,910	1,940
2206	1-2038-05	ニューVLOK継手VUW-6. 35N-V	220	250
2206	1-2038-06	V-LOK継手 VUW-6. 35SR-V	210	240
2206	1-2038-07	VLOK継手 VUWF6. 35X3. 2V	1,390	1,410
2206	1-2039-01	V-LOK継手 VUWH-9. 52C-V	1,310	1,340
2206	1-2039-02	ニューVLOK継手VUWF-9. 52-V	1,880	1,910
2206	1-2039-03	ニューVLOK継手VUWT-9. 52-V	3,190	3,510
2206	1-2039-04	ニューVLOK継手VUWL-9. 52-V	2,340	2,380
2206	1-2039-05	ニューVLOK継手VUW-9. 52N-V	300	330
2206	1-2039-06	V-LOK継手 VUW-9. 52SR-V	270	300
2206	1-2039-07	VLOK継手 VUWF9. 52X3. 2V	2,060	2,090
2206	1-2039-08	VLOK継手VUWF9. 52X6. 35V	1,880	1,910
2206	1-2040-01	ニューV-LOK継手 VUWH-3A-V	830	920
2206	1-2040-02	ニューV-LOK継手 VUWF-3-V	1,340	1,370
2206	1-2040-03	ニューV-LOK継手 VUWT-3-V	2,920	2,960
2206	1-2040-05	ニューV-LOK継手 VUW-3N-V	240	270
2206	1-2040-06	ニューV-LOK継手 VUW-3SR-V	310	350
2206	1-2041-01	ニューV-LOK継手 VUWH-6B-V	790	870
2206	1-2041-02	ニューV-LOK継手 VUWF-6-V	1,310	1,340
2206	1-2041-03	ニューV-LOK継手 VUWT-6-V	2,690	2,730
2206	1-2041-04	ニューV-LOK継手 VUWL-6-V	1,910	1,940
2206	1-2041-05	ニューV-LOK継手 VUW-6N-V	220	250
2206	1-2041-06	ニューV-LOK継手 VUW-6SR-V	240	270
2206	1-2041-07	ニューVLOK継手 VUWF-6X3-V	1,400	1,420
2208	3-8352-01	溶接エルボ EL-WS1-1S	2,100	2,330
2208	3-8352-02	溶接エルボ EL-WS1-1. 5S	2,300	2,560
2208	3-8352-03	溶接エルボ EL-WS1-2S	2,800	3,110
2208	3-8352-04	溶接エルボ EL-WS1-2. 5S	5,000	5,560
2208	3-8352-05	溶接エルボ EL-WS1-3S	7,000	7,780
2208	3-8352-06	溶接エルボ EL-WS1-4S	13,900	15,400
2208	3-8352-07	溶接エルボ EL-WS3-1S	2,600	2,890
2208	3-8352-08	溶接エルボ EL-WS3-1. 5S	3,200	3,560
2208	3-8352-09	溶接エルボ EL-WS3-2S	4,600	5,110
2208	3-8352-10	溶接エルボ EL-WS3-2. 5S	9,500	10,600
2208	3-8352-11	溶接エルボ EL-WS3-3S	11,700	13,000
2208	3-8352-12	溶接エルボ EL-WS3-4S	21,500	23,900
2208	3-8351-01	溶接45° エルボ EQ-WS1-1S	2,700	3,000
2208	3-8351-02	溶接45° エルボ EQ-WS1-1. 5S	3,200	3,560
2208	3-8351-03	溶接45° エルボ EQ-WS1-2S	3,900	4,330
2208	3-8351-04	溶接45° エルボ EQ-WS1-2. 5S	7,000	7,780
2208	3-8351-05	溶接45° エルボ EQ-WS1-3S	8,600	9,560
2208	3-8351-06	溶接45° エルボ EQ-WS1-4S	13,200	14,700
2208	3-8351-07	溶接45° エルボ EQ-WS3-1S	3,300	3,670
2208	3-8351-08	溶接45° エルボ EQ-WS3-1. 5S	4,200	4,670
2208	3-8351-09	溶接45° エルボ EQ-WS3-2S	5,300	5,890
2208	3-8351-10	溶接45° エルボ EQ-WS3-2. 5S	10,000	11,100
2208	3-8351-11	溶接45° エルボ EQ-WS3-3S	13,200	14,700
2208	3-8351-12	溶接45° エルボ EQ-WS3-4S	20,300	22,600
2208	3-8350-01	溶接ヘルール FS-S1-1S	1,260	1,400
2208	3-8350-02	溶接ヘルール FS-S1-1. 5S	1,080	1,200
2208	3-8350-03	溶接ヘルール FS-S1-2S	1,360	1,510

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2208	3-8350-04	溶接ヘルール FS-S1-2.5S	2,100	2,330
2208	3-8350-05	溶接ヘルール FS-S1-3S	2,600	2,890
2208	3-8350-06	溶接ヘルール FS-S1-4S	4,060	4,510
2208	3-8350-07	溶接ヘルール FS-S3-1S	2,100	2,330
2208	3-8350-08	溶接ヘルール FS-S3-1.5S	1,680	1,870
2208	3-8350-09	溶接ヘルール FS-S3-2S	2,100	2,330
2208	3-8350-10	溶接ヘルール FS-S3-2.5S	3,250	3,610
2208	3-8350-11	溶接ヘルール FS-S3-3S	3,980	4,420
2208	3-8350-12	溶接ヘルール FS-S3-4S	6,070	6,740
2208	3-8348-01	ヘルールエルボ EL-FS1-1S	5,760	6,400
2208	3-8348-02	ヘルールエルボ EL-FS1-1.5S	5,860	6,510
2208	3-8348-03	ヘルールエルボ EL-FS1-2S	7,120	7,910
2208	3-8348-04	ヘルールエルボ EL-FS1-2.5S	12,000	13,300
2208	3-8348-05	ヘルールエルボ EL-FS1-3S	15,000	16,700
2208	3-8348-06	ヘルールエルボ EL-FS1-4S	32,800	36,400
2208	3-8348-07	ヘルールエルボ EL-FS3-1S	7,850	8,720
2208	3-8348-08	ヘルールエルボ EL-FS3-1.5S	7,960	8,840
2208	3-8348-09	ヘルールエルボ EL-FS3-2S	9,840	10,900
2208	3-8348-10	ヘルールエルボ EL-FS3-2.5S	18,000	20,000
2208	3-8348-11	ヘルールエルボ EL-FS3-3S	24,500	27,200
2208	3-8348-12	ヘルールエルボ EL-FS3-4S	46,700	51,900
2208	3-8347-01	ヘルールティー TE-FS1-1S	9,000	10,000
2208	3-8347-02	ヘルールティー TE-FS1-1.5S	10,000	11,100
2208	3-8347-03	ヘルールティー TE-FS1-2S	11,800	13,100
2208	3-8347-04	ヘルールティー TE-FS1-2.5S	22,200	24,700
2208	3-8347-05	ヘルールティー TE-FS1-3S	28,800	32,000
2208	3-8347-06	ヘルールティー TE-FS1-4S	55,000	61,100
2208	3-8347-07	ヘルールティー TE-FS3-1S	12,000	13,300
2208	3-8347-08	ヘルールティー TE-FS3-1.5S	12,400	13,800
2208	3-8347-09	ヘルールティー TE-FS3-2S	15,000	16,700
2208	3-8347-10	ヘルールティー TE-FS3-2.5S	24,500	27,200
2208	3-8347-11	ヘルールティー TE-FS3-3S	31,400	34,700
2208	3-8347-12	ヘルールティー TE-FS3-4S	71,400	79,300
2208	3-8346-01	ヘルール45° エルボ EQ-FS1-1S	7,000	7,780
2208	3-8346-02	ヘルール45° エルボEQFS1-1.5S	7,900	8,780
2208	3-8346-03	ヘルール45° エルボ EQ-FS1-2S	9,500	10,600
2208	3-8346-04	ヘルール45° エルボEQFS1-2.5S	15,700	17,400
2208	3-8346-05	ヘルール45° エルボ EQ-FS1-3S	18,700	20,800
2208	3-8346-06	ヘルール45° エルボ EQ-FS1-4S	30,500	33,900
2208	3-8346-07	ヘルール45° エルボ EQ-FS3-1S	9,100	10,100
2208	3-8346-08	ヘルール45° エルボEQFS3-1.5S	10,800	12,000
2208	3-8346-09	ヘルール45° エルボ EQ-FS3-2S	13,600	15,100
2208	3-8346-10	ヘルール45° エルボEQFS3-2.5S	20,600	22,900
2208	3-8346-11	ヘルール45° エルボ EQ-FS3-3S	29,500	32,800
2208	3-8346-12	ヘルール45° エルボ EQ-FS3-4S	46,600	51,800
2209	3-8308-01	ミニヘルール FS-S3-8A	1,300	1,440
2209	3-8308-02	ミニヘルール FS-S3-10A	1,300	1,440
2209	3-8308-03	ミニヘルール FS-S3-15A	1,300	1,440
2209	3-8307-01	ミニブラインドヘルール FB-S3-8A	2,600	2,890
2209	3-8307-02	ミニブラインドヘルールFB-S3-10A	2,600	2,890
2209	3-8307-03	ミニブラインドヘルールFB-S3-15A	2,600	2,890
2209	3-8306-01	溶接ミニエルボ EL-WS3-8A	7,500	8,330
2209	3-8306-02	溶接ミニエルボ EL-WS3-10A	7,000	7,780
2209	3-8306-03	溶接ミニエルボ EL-WS3-15A	7,000	7,780
2209	3-8355-01	溶接ミニティー TE-WS3-8A	15,000	16,700
2209	3-8355-02	溶接ミニティー TE-WS3-10A	13,000	14,400
2209	3-8355-03	溶接ミニティー TE-WS3-15A	12,000	13,300
2209	3-8354-01	ミニヘルールエルボ EL-FS3-8A	13,000	14,400
2209	3-8354-02	ミニヘルールエルボ EL-FS3-10A	12,500	13,900
2209	3-8354-03	ミニヘルールエルボ EL-FS3-15A	12,500	13,900
2209	3-8353-01	ミニヘルールティー TE-FS3-8A	23,000	25,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2209	3-8353-02	ミニヘルールティール TE-FS3-10A	22,000	24,400
2209	3-8353-03	ミニヘルールティール TE-FS3-15A	20,000	22,200
2209	3-8388-01	ミニヘルールガスケット GT-SI-8A	280	310
2209	3-8388-02	ミニヘルールガスケットGT-SI-10A	280	310
2209	3-8388-03	ミニヘルールガスケットGT-SI-15A	280	310
2209	3-8426-01	ミニヘルールガスケット GT-PT-8A	860	960
2209	3-8426-02	ミニヘルールガスケットGT-PT-10A	860	960
2209	3-8426-03	ミニヘルールガスケットGT-PT-15A	860	960
2209	3-8387-01	ミニクランプ 2H-M-8A	2,300	2,560
2209	3-8387-02	ミニクランプ 2H-M-10A	2,300	2,560
2209	3-8387-03	ミニクランプ 2H-M-15A	2,300	2,560
2209	3-8345-01	クランプ 2L-1.5S	1,900	2,000
2209	3-8345-02	クランプ 2L-2S	2,150	2,330
2209	3-8345-03	クランプ 2L-2.5S	3,040	3,110
2209	3-8345-04	クランプ 2L-3S	3,400	3,780
2209	3-8345-05	クランプ 2L-4S	4,400	4,560
2209	3-8345-06	クランプ 2H-1.5S	2,300	2,110
2209	3-8345-07	クランプ 2H-2S	2,600	2,440
2209	3-8345-08	クランプ 2H-2.5S	3,500	3,220
2209	3-8345-09	クランプ 2H-3S	4,400	4,110
2209	3-8345-10	クランプ 2H-4S	5,000	4,670
2210	3-8349-01	ブラインドヘルール FB-S1-1.5S	1,470	1,630
2210	3-8349-02	ブラインドヘルール FB-S1-2S	1,990	2,210
2210	3-8349-03	ブラインドヘルール FB-S1-2.5S	2,830	3,140
2210	3-8349-04	ブラインドヘルール FB-S1-3S	3,880	4,310
2210	3-8349-05	ブラインドヘルール FB-S1-4S	5,550	6,170
2210	3-8349-06	ブラインドヘルール FB-S3-1.5S	1,890	2,100
2210	3-8349-07	ブラインドヘルール FB-S3-2S	2,930	3,260
2210	3-8349-08	ブラインドヘルール FB-S3-2.5S	4,190	4,660
2210	3-8349-09	ブラインドヘルール FB-S3-3S	5,760	6,400
2210	3-8349-10	ブラインドヘルール FB-S3-4S	6,800	7,560
2210	3-8344-01	ヘルールガスケット GT-EP-1S	140	160
2210	3-8344-02	ヘルールガスケット GT-EP-1.5S	140	160
2210	3-8344-03	ヘルールガスケット GT-EP-2S	170	190
2210	3-8344-04	ヘルールガスケット GT-EP-2.5S	290	320
2210	3-8344-05	ヘルールガスケット GT-EP-3S	320	360
2210	3-8344-06	ヘルールガスケット GT-EP-4S	520	580
2210	3-8343-01	ガスケット GT-NB-1S	120	130
2210	3-8343-02	ガスケット GT-NB-1.5S	120	130
2210	3-8343-03	ガスケット GT-NB-2S	130	140
2210	3-8343-04	ガスケット GT-NB-2.5S	220	240
2210	3-8343-05	ガスケット GT-NB-3S	240	270
2210	3-8343-06	ガスケット GT-NB-4S	400	440
2210	3-8342-01	ガスケット GT-PT-1S	1,000	1,110
2210	3-8342-02	ガスケット GT-PT-1.5S	1,000	1,110
2210	3-8342-03	ガスケット GT-PT-2S	1,200	1,330
2210	3-8342-04	ガスケット GT-PT-2.5S	1,600	1,780
2210	3-8342-05	ガスケット GT-PT-3S	2,400	2,670
2210	3-8342-06	ガスケット GT-PT-4S	3,200	3,560
2210	3-8341-01	ガスケット GT-SI-1S	180	200
2210	3-8341-02	ガスケット GT-SI-1.5S	180	200
2210	3-8341-03	ガスケット GT-SI-2S	200	220
2210	3-8341-04	ガスケット GT-SI-2.5S	360	400
2210	3-8341-05	ガスケット GT-SI-3S	450	500
2210	3-8341-06	ガスケット GT-SI-4S	720	800
2210	3-8340-01	ガスケット GT-VI-1S	900	1,000
2210	3-8340-02	ガスケット GT-VI-1.5S	900	1,000
2210	3-8340-03	ガスケット GT-VI-2S	1,300	1,440
2210	3-8340-04	ガスケット GT-VI-2.5S	1,600	1,780
2210	3-8340-05	ガスケット GT-VI-3S	1,900	2,110
2210	3-8340-06	ガスケット GT-VI-4S	2,800	3,110

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2210	1-9542-01	六角ホースニップル 1/4PT-7	950	1,020
2210	1-9542-02	六角ホースニップル 1/4PT-9	950	1,020
2210	1-9542-03	六角ホースニップル 1/4PT-10.5	950	1,020
2210	1-9542-04	六角ホースニップル 3/8PT-9	1,080	1,130
2210	1-9542-05	六角ホースニップル 3/8PT-10.5	980	1,040
2210	1-9542-06	六角ホースニップル 3/8PT-12.7	1,080	1,160
2210	1-9542-07	六角ホースニップル 1/2PT-10.5	1,680	1,740
2210	1-9542-08	六角ホースニップル 1/2PT-12.7	1,500	1,570
2210	1-9542-09	六角ホースニップル 1/2PT-16	1,320	1,400
2210	1-9542-10	六角ホースニップル 1/2PT-19	1,680	1,740
2210	1-9542-11	六角ホースニップル 3/4PT-19	2,120	2,180
2210	1-9542-12	六角ホースニップル 3/4PT-27	2,700	2,930
2210	1-9542-13	六角ホースニップル 1PT-27	2,610	2,700
2210	1-9542-14	六角ホースニップル 1PT-34	3,500	3,680
2210	1-1764-01	ニドルストップ弁PUH916-3SH-V	9,300	10,300
2210	1-1764-02	ニドルストップ弁PUH916-6SH-V	8,900	9,800
2210	1-1764-03	ニドル弁PUH-916-3.2-SH-V	9,300	10,300
2210	1-1764-04	ニドル弁PUH-916-6.35-SHV	8,900	9,800
2210	1-1764-06	ストップバルブPUH-116A-SH	6,800	7,500
2210	1-1764-07	ストップバルブPUH-116B-SH	8,000	8,800
2210	1-1764-08	ストップバルブPUH-116C-SH	8,900	9,800
2210	1-1764-09	ストップバルブPUH-116D-SH	10,700	11,800
2211	1-1766-02	バルブPUBF-91P-6.35-V	17,800	19,600
2211	1-2037-02	バルブPUBF-91P-9.52-V	20,500	22,600
2211	3-9553-01	プラグバルブVUP-920-6.35-V	8,500	9,500
2211	3-9553-02	プラグバルブVUP920-9.52-SV	8,900	9,900
2211	3-9553-03	プラグバルブVUP-920-9.52-V	14,200	15,700
2211	3-9553-04	プラグバルブVUP-920-12.7-V	15,100	16,700
2211	3-9553-05	プラグバルブ VUP-120B	8,400	9,400
2211	3-9553-06	プラグバルブ VUP-120D	15,400	17,100
2211	4-2585-01	SUS304-15A ゲートバルブ	7,490	8,560
2211	4-2585-02	SUS304-20A ゲートバルブ	9,100	10,400
2211	4-2585-03	SUS304-25A ゲートバルブ	11,000	12,600
2211	4-2586-01	SUS316-15A ゲートバルブ	8,560	10,700
2211	4-2586-02	SUS316-20A ゲートバルブ	10,400	13,000
2211	4-2586-03	SUS316-25A ゲートバルブ	12,600	15,800
2211	4-2586-04	SUS316-32A ゲートバルブ	17,000	21,300
2211	4-2586-05	SUS316-40A ゲートバルブ	25,000	31,300
2211	4-2586-06	SUS316-50A ゲートバルブ	30,000	37,400
2211	4-2582-01	SUS304-8A グローブバルブ	4,500	5,140
2211	4-2582-02	SUS304-10A グローブバルブ	4,620	5,280
2211	4-2582-03	SUS304-15A グローブバルブ	4,680	5,350
2211	4-2582-04	SUS304-20A グローブバルブ	5,880	6,720
2211	4-2582-05	SUS304-25A グローブバルブ	8,200	9,370
2211	4-2583-01	SUS316-8A グローブバルブ	5,140	6,430
2211	4-2583-02	SUS316-10A グローブバルブ	5,280	6,600
2211	4-2583-03	SUS316-15A グローブバルブ	5,360	6,700
2211	4-2583-04	SUS316-20A グローブバルブ	6,720	8,400
2211	4-2583-05	SUS316-25A グローブバルブ	9,360	11,700
2211	4-2583-06	SUS316-32A グローブバルブ	13,700	17,100
2211	4-2583-07	SUS316-40A グローブバルブ	17,600	22,000
2211	4-2583-08	SUS316-50A グローブバルブ	22,900	28,600
2211	3-8301-01	グローブバルブ A-8A	2,380	2,620
2211	3-8301-02	グローブバルブ A-10A	2,480	2,730
2211	3-8301-03	グローブバルブ A-15A	2,580	2,840
2211	3-8301-04	グローブバルブ A-20A	2,970	3,270
2211	3-8301-05	グローブバルブ A-25A	4,300	4,730
2211	3-8301-06	グローブバルブ A-32A	6,630	7,300
2211	3-8301-07	グローブバルブ A-40A	9,580	10,600
2211	3-8301-08	グローブバルブ A-50A	13,800	15,200
2211	3-8301-09	グローブバルブ A-65A	33,800	37,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2211	3-8301-10	グローブバルブ A-80A	44,800	49,300
2211	3-8301-11	グローブバルブ A-100A	98,600	109,000
2212	1-1765-01	ボールバルブ PUBV-95-3-V	11,400	12,600
2212	1-1765-02	ボールバルブ PUBV-95-6-V	10,800	11,900
2212	1-1765-04	ボールバルブPUBV-95-6.35-V	10,800	11,900
2212	1-2036-01	ボールバルブ PUBVT-95-3-V	14,500	16,000
2212	1-2036-03	ボールバルブPUBVT-95-3.2-V	14,500	16,000
2212	1-2036-04	ボールバルブPUBVT-95-6.35V	14,100	15,600
2212	1-2036-05	ボールバルブPUBVT-95-9.52V	24,200	26,700
2212	3-8323-01	サニタリーボールバルブ CSS-1S	23,000	28,000
2212	3-8323-02	サニタリーボールバルブ CSS-1.5S	41,000	46,000
2212	3-8323-03	サニタリーボールバルブ CSS-2S	65,000	66,000
2213	3-8336-01	バタフライバルブ CBE-S1-1S-G	26,200	28,800
2213	3-8336-02	バタフライバルブCBE-S1-1.5SG	26,200	28,800
2213	3-8336-03	バタフライバルブ CBE-S1-2S-G	28,800	31,700
2213	3-8336-04	バタフライバルブ CBE-S3-1S-G	30,000	33,000
2213	3-8336-05	バタフライバルブCBE-S3-1.5SG	30,000	33,000
2213	3-8336-06	バタフライバルブ CBE-S3-2S-G	36,000	39,600
2213	3-8538-02	ボールバルブ EA100-TE-10A	19,100	19,500
2213	3-8538-03	ボールバルブ EA100-TE-15A	19,600	20,000
2213	3-8538-04	ボールバルブ EA100-TE-20A	20,700	21,200
2213	3-8538-05	ボールバルブ EA100-TE-25A	27,700	28,300
2213	3-8539-02	ボールバルブ EA200-TE-10A	19,100	19,500
2213	3-8539-03	ボールバルブ EA200-TE-15A	19,600	20,000
2213	3-8539-04	ボールバルブ EA200-TE-20A	20,700	21,200
2213	3-8539-05	ボールバルブ EA200-TE-25A	27,700	28,300
2214	5-5687-01	フローモニター羽青水用8720-1005	3,000	3,100
2214	5-5687-02	フローモニター羽黒水用8720-1003	3,000	3,100
2214	5-5687-03	フローモニター羽赤水用8720-1002	3,000	3,100
2214	5-5688-01	フローモニター羽青水用8720-2005	3,600	3,700
2214	5-5688-02	フローモニター羽黒水用8720-2003	3,600	3,700
2214	5-5688-03	フローモニター羽赤水用8720-2002	3,600	3,700
2215	9-873-02	ラボランホースバンド 27-18 11個	1,300	1,900
2215	9-873-03	ラボランホースバンド 34-22 11個	1,400	2,000
2215	9-873-04	ラボランホースバンド 40-28 11個	1,500	2,100
2215	9-873-05	ラボランホースバンド 53-39 11個	1,700	2,400
2215	6-653-11	ステンレスホースバンド SS-06	190	210
2215	6-653-12	ステンレスホースバンド SS-08	190	210
2215	6-653-13	ステンレスホースバンド SS-10	190	210
2215	6-653-14	ステンレスホースバンド SS-12	190	210
2215	6-653-15	ステンレスホースバンド SS-16	210	230
2215	6-653-16	ステンレスホースバンド SS-20	210	230
2215	6-653-17	ステンレスホースバンド SS-24	220	240
2215	6-653-18	ステンレスホースバンド SS-28	230	260
2215	6-653-19	ステンレスホースバンド SS-32	280	310
2215	9-826-11	ラボランSS06ステンホースバンド11個	1,900	2,100
2215	9-826-12	ラボランSS08ステンホースバンド11個	1,900	2,100
2215	9-826-13	ラボランSS10ステンホースバンド11個	1,900	2,100
2215	9-826-14	ラボランSS12ステンホースバンド11個	1,900	2,100
2215	9-826-15	ラボランSS16ステンホースバンド11個	2,100	2,300
2215	9-826-16	ラボランSS20ステンホースバンド11個	2,100	2,300
2215	9-826-17	ラボランSS24ステンホースバンド11個	2,200	2,400
2215	9-826-18	ラボランSS28ステンホースバンド11個	2,300	2,600
2215	9-826-19	ラボランSS32ステンホースバンド11個	2,800	3,100
2215	6-652-02	ホースバンド 27-18	130	190
2215	6-652-03	ホースバンド 34-22	140	200
2215	6-652-04	ホースバンド 40-28	150	210
2215	6-652-05	ホースバンド 53-39	170	240
2217	6-655-01	ローラークランプ KT4.5 レッド	360	380
2217	6-655-02	ローラークランプ KT-6 イエロー	590	620
2217	6-655-03	ローラークランプ KT-10 ブルー	610	640

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2217	6-655-04	ローラークランプ KT-14 レッド	640	680
2220	2-9269-02	アルミニウム板材HA0513	160	240
2220	2-9269-03	アルミニウム板材HA0813	220	320
2220	2-9269-04	アルミニウム板材HA1013	240	350
2220	2-9269-05	アルミニウム板材HA1213	310	450
2220	2-9269-06	アルミニウム板材HA1513	350	510
2220	2-9269-07	アルミニウム板材HA2013	400	580
2220	2-9269-08	アルミニウム板材HA3013	610	900
2220	2-9270-02	アルミニウム板材HA0523	310	440
2220	2-9270-03	アルミニウム板材HA0823	410	590
2220	2-9270-04	アルミニウム板材HA1230	470	680
2220	2-9270-05	アルミニウム板材HA1223	580	830
2220	2-9270-06	アルミニウム板材HA1523	660	970
2220	2-9270-07	アルミニウム板材HA2230	800	1,170
2220	2-9270-08	アルミニウム板材HA3230	1,150	1,690
2220	2-9271-02	アルミニウム板材HA0534	580	790
2220	2-9271-03	アルミニウム板材HA0834	780	1,070
2220	2-9271-04	アルミニウム板材HA1034	910	1,300
2220	2-9271-05	アルミニウム板材HA1234	1,150	1,570
2220	2-9271-06	アルミニウム板材HA1534	1,320	1,890
2220	2-9271-07	アルミニウム板材HA2034	1,560	2,290
2220	2-9271-08	アルミニウム板材HA3034	2,300	3,390
2220	2-9272-05	アルミニウム板材HA1246	2,300	3,160
2220	2-9272-06	アルミニウム板材HA1546	2,620	3,760
2220	2-9272-07	アルミニウム板材HA2046	3,120	4,470
2220	2-9272-08	アルミニウム板材HA3046	4,590	6,760
2220	2-9277-02	ステンレス板材HS0531	280	400
2220	2-9277-04	ステンレス板材HS1310	460	630
2220	2-9277-07	ステンレス板材HS2310	820	1,120
2220	2-9278-02	ステンレス板材HS0532	510	690
2220	2-9279-02	ステンレス板材HS0543	950	1,300
2220	2-9280-02	ステンレス板材HS0564	1,800	2,480
2220	3-3110-05	金属プレートYZ552	900	1,000
2220	3-3110-06	金属プレートYZ152	1,000	1,200
2220	3-3110-07	金属プレートCZ553	900	1,050
2220	3-3110-08	金属プレートCZ153	1,000	1,200
2220	3-3110-15	金属プレートCZ503	1,250	1,500
2220	3-3110-18	金属プレートGZ135	6,800	8,150
2220	3-3113-01	金属プレートCU-□50-0.5 10枚	3,000	3,600
2220	3-3113-03	金属プレートCU-□100-0.5	7,000	8,400
2226	3-2246-01	焼結フィルタ-SUSφ10-3t-1	5,000	10,000
2226	3-2246-02	焼結フィルタ-SUSφ20-3t-1	6,500	14,000
2226	3-2246-03	焼結フィルタ-SUSφ30-3t-1	8,000	16,000
2226	3-2246-04	焼結フィルタ-SUSφ40-3t-1	9,500	18,000
2226	3-2246-05	焼結フィルタ-SUSφ50-3t-1	11,000	20,000
2226	3-2246-06	焼結フィルタ-SUSφ10-5t-1	6,000	12,000
2226	3-2246-07	焼結フィルタ-SUSφ20-5t-1	7,500	16,000
2226	3-2246-08	焼結フィルタ-SUSφ30-5t-1	9,000	18,000
2226	3-2246-09	焼結フィルタ-SUSφ40-5t-1	10,500	20,000
2226	3-2246-10	焼結フィルタ-SUSφ50-5t-1	12,000	24,000
2226	3-2246-11	焼結フィルタ-SUS□10-3t-1	8,000	24,000
2226	3-2246-12	焼結フィルタ-SUS□20-3t-1	9,500	26,000
2226	3-2246-13	焼結フィルタ-SUS□30-3t-1	11,000	30,000
2226	3-2246-14	焼結フィルタ-SUS□10-5t-1	9,000	26,000
2226	3-2246-15	焼結フィルタ-SUS□20-5t-1	11,000	28,000
2226	3-2246-16	焼結フィルタ-SUS□30-5t-1	14,000	34,000
2226	3-2247-01	焼結フィルタ-SUSφ10-3t-2	5,000	10,000
2226	3-2247-02	焼結フィルタ-SUSφ20-3t-2	6,500	14,000
2226	3-2247-03	焼結フィルタ-SUSφ30-3t-2	8,000	16,000
2226	3-2247-04	焼結フィルタ-SUSφ40-3t-2	9,500	18,000
2226	3-2247-05	焼結フィルタ-SUSφ50-3t-2	11,000	20,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2226	3-2247-06	焼結フィルター-SUSφ10-5t-2	6,000	12,000
2226	3-2247-07	焼結フィルター-SUSφ20-5t-2	7,500	16,000
2226	3-2247-08	焼結フィルター-SUSφ30-5t-2	9,000	18,000
2226	3-2247-09	焼結フィルター-SUSφ40-5t-2	10,500	20,000
2226	3-2247-10	焼結フィルター-SUSφ50-5t-2	12,000	24,000
2226	3-2247-11	焼結フィルター-SUS□10-3t-2	8,000	24,000
2226	3-2247-12	焼結フィルター-SUS□20-3t-2	9,500	26,000
2226	3-2247-13	焼結フィルター-SUS□30-3t-2	11,000	30,000
2226	3-2247-14	焼結フィルター-SUS□10-5t-2	9,000	26,000
2226	3-2247-15	焼結フィルター-SUS□20-5t-2	11,000	28,000
2226	3-2247-16	焼結フィルター-SUS□30-5t-2	14,000	34,000
2226	3-2248-01	焼結フィルター-SUSφ10-3t-5	5,000	10,000
2226	3-2248-02	焼結フィルター-SUSφ20-3t-5	6,500	14,000
2226	3-2248-03	焼結フィルター-SUSφ30-3t-5	8,000	16,000
2226	3-2248-04	焼結フィルター-SUSφ40-3t-5	9,500	18,000
2226	3-2248-05	焼結フィルター-SUSφ50-3t-5	11,000	20,000
2226	3-2248-06	焼結フィルター-SUSφ10-5t-5	6,000	12,000
2226	3-2248-07	焼結フィルター-SUSφ20-5t-5	7,500	16,000
2226	3-2248-08	焼結フィルター-SUSφ30-5t-5	9,000	18,000
2226	3-2248-09	焼結フィルター-SUSφ40-5t-5	10,500	20,000
2226	3-2248-10	焼結フィルター-SUSφ50-5t-5	12,000	24,000
2226	3-2248-11	焼結フィルター-SUS□10-3t-5	8,000	24,000
2226	3-2248-12	焼結フィルター-SUS□20-3t-5	9,500	26,000
2226	3-2248-13	焼結フィルター-SUS□30-3t-5	11,000	30,000
2226	3-2248-14	焼結フィルター-SUS□10-5t-5	9,000	26,000
2226	3-2248-15	焼結フィルター-SUS□20-5t-5	11,000	28,000
2226	3-2248-16	焼結フィルター-SUS□30-5t-5	14,000	34,000
2226	3-2249-01	焼結フィルター-SUSφ10-3t-10	5,000	10,000
2226	3-2249-02	焼結フィルター-SUSφ20-3t-10	6,500	14,000
2226	3-2249-03	焼結フィルター-SUSφ30-3t-10	8,000	16,000
2226	3-2249-04	焼結フィルター-SUSφ40-3t-10	9,500	18,000
2226	3-2249-05	焼結フィルター-SUSφ50-3t-10	11,000	20,000
2226	3-2249-06	焼結フィルター-SUSφ10-5t-10	6,000	12,000
2226	3-2249-07	焼結フィルター-SUSφ20-5t-10	7,500	16,000
2226	3-2249-08	焼結フィルター-SUSφ30-5t-10	9,000	18,000
2226	3-2249-09	焼結フィルター-SUSφ40-5t-10	10,500	20,000
2226	3-2249-10	焼結フィルター-SUSφ50-5t-10	12,000	24,000
2226	3-2249-11	焼結フィルター-SUS□10-3t-10	8,000	24,000
2226	3-2249-12	焼結フィルター-SUS□20-3t-10	9,500	26,000
2226	3-2249-13	焼結フィルター-SUS□30-3t-10	11,000	30,000
2226	3-2249-14	焼結フィルター-SUS□10-5t-10	9,000	26,000
2226	3-2249-15	焼結フィルター-SUS□20-5t-10	11,000	28,000
2226	3-2249-16	焼結フィルター-SUS□30-5t-10	14,000	34,000
2226	3-2250-01	焼結フィルター-SUSφ10-3t-40	5,000	10,000
2226	3-2250-02	焼結フィルター-SUSφ20-3t-40	6,500	14,000
2226	3-2250-03	焼結フィルター-SUSφ30-3t-40	8,000	16,000
2226	3-2250-04	焼結フィルター-SUSφ40-3t-40	9,500	18,000
2226	3-2250-05	焼結フィルター-SUSφ50-3t-40	11,000	20,000
2226	3-2250-06	焼結フィルター-SUSφ10-5t-40	6,000	12,000
2226	3-2250-07	焼結フィルター-SUSφ20-5t-40	7,500	16,000
2226	3-2250-08	焼結フィルター-SUSφ30-5t-40	9,000	18,000
2226	3-2250-09	焼結フィルター-SUSφ40-5t-40	10,500	20,000
2226	3-2250-10	焼結フィルター-SUSφ50-5t-40	12,000	24,000
2226	3-2250-11	焼結フィルター-SUS□10-3t-40	8,000	24,000
2226	3-2250-12	焼結フィルター-SUS□20-3t-40	9,500	26,000
2226	3-2250-13	焼結フィルター-SUS□30-3t-40	11,000	30,000
2226	3-2250-14	焼結フィルター-SUS□10-5t-40	9,000	26,000
2226	3-2250-15	焼結フィルター-SUS□20-5t-40	11,000	28,000
2226	3-2250-16	焼結フィルター-SUS□30-5t-40	14,000	34,000
2226	3-2251-01	焼結フィルター-SUSφ10-3t-60	5,000	10,000
2226	3-2251-02	焼結フィルター-SUSφ20-3t-60	6,500	14,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2226	3-2251-03	焼結フィルター-SUSφ30-3t-60	8,000	16,000
2226	3-2251-04	焼結フィルター-SUSφ40-3t-60	9,500	18,000
2226	3-2251-05	焼結フィルター-SUSφ50-3t-60	11,000	20,000
2226	3-2251-06	焼結フィルター-SUSφ10-5t-60	6,000	12,000
2226	3-2251-07	焼結フィルター-SUSφ20-5t-60	7,500	16,000
2226	3-2251-08	焼結フィルター-SUSφ30-5t-60	9,000	18,000
2226	3-2251-09	焼結フィルター-SUSφ40-5t-60	10,500	20,000
2226	3-2251-10	焼結フィルター-SUSφ50-5t-60	12,000	24,000
2226	3-2251-11	焼結フィルター-SUS□10-3t-60	8,000	24,000
2226	3-2251-12	焼結フィルター-SUS□20-3t-60	9,500	26,000
2226	3-2251-13	焼結フィルター-SUS□30-3t-60	11,000	30,000
2226	3-2251-14	焼結フィルター-SUS□10-5t-60	9,000	26,000
2226	3-2251-15	焼結フィルター-SUS□20-5t-60	11,000	28,000
2226	3-2251-16	焼結フィルター-SUS□30-5t-60	14,000	34,000
2226	3-2252-01	焼結フィルター-SUSφ10-3t-100	5,000	10,000
2226	3-2252-02	焼結フィルター-SUSφ20-3t-100	6,500	14,000
2226	3-2252-03	焼結フィルター-SUSφ30-3t-100	8,000	16,000
2226	3-2252-04	焼結フィルター-SUSφ40-3t-100	9,500	18,000
2226	3-2252-05	焼結フィルター-SUSφ50-3t-100	11,000	20,000
2226	3-2252-06	焼結フィルター-SUSφ10-5t-100	6,000	12,000
2226	3-2252-07	焼結フィルター-SUSφ20-5t-100	7,500	16,000
2226	3-2252-08	焼結フィルター-SUSφ30-5t-100	9,000	18,000
2226	3-2252-09	焼結フィルター-SUSφ40-5t-100	10,500	20,000
2226	3-2252-10	焼結フィルター-SUSφ50-5t-100	12,000	24,000
2226	3-2252-11	焼結フィルター-SUS□10-3t-100	8,000	24,000
2226	3-2252-12	焼結フィルター-SUS□20-3t-100	9,500	26,000
2226	3-2252-13	焼結フィルター-SUS□30-3t-100	11,000	30,000
2226	3-2252-14	焼結フィルター-SUS□10-5t-100	9,000	26,000
2226	3-2252-15	焼結フィルター-SUS□20-5t-100	11,000	28,000
2226	3-2252-16	焼結フィルター-SUS□30-5t-100	14,000	34,000
2228	4-1393-01	PA18-3410 金属メッシュロール	1,560	1,720
2229	63-1495-80	HW-344 アルミワイヤー#16×5m	200	230
2229	63-1495-81	HW-345 アルミワイヤー#18×7m	200	230
2229	63-1495-82	HW-346 アルミワイヤー#20×9m	200	230
2229	63-1502-80	HW-305 ステンレス線 #16×2m	210	270
2229	63-1502-77	HW-136 ステンレス線#18×15m	560	570
2229	63-1502-78	HW-137 ステンレス線#20×25m	560	570
2229	63-1502-85	HW-056 ステン線 ミニ#22×6m	150	160
2229	63-1502-79	HW-138 ステンレス線#22×25m	560	570
2229	63-1502-84	HW-055 ステン線 ミニ#24×8m	160	170
2229	63-1502-83	HW-054 ステン線ミニ#26×12m	160	170
2229	63-1502-82	HW-053 ステン線ミニ#28×16m	150	160
2229	63-1502-81	HW-308 ステンレス線#30×20m	210	270
2229	63-1505-21	HW-070 ナマシ鉄線 #10×24m	1,040	1,100
2229	63-1505-22	HW-330 ナマシ鉄線 #10×48m	1,800	2,100
2229	63-1505-19	HW-069 ナマシ鉄線 #12×36m	1,040	1,100
2229	63-1505-20	HW-331 ナマシ鉄線 #12×72m	1,800	2,100
2229	63-1510-58	HW-145 真鍮線 #16×約10m	810	950
2229	63-1510-59	HW-146 真鍮線 #18×約15m	810	950
2229	63-1510-60	HW-147 真鍮線 #20×約20m	750	850
2229	63-1510-61	HW-062 真鍮線 ミニ #22×8m	210	250
2229	63-1510-62	HW-060 真鍮線 ミニ#26×14m	210	250
2229	63-1510-63	IW-005 針金 #8×約10m	750	880
2229	63-1510-85	HW-151 針金 #12 約72m	2,200	2,700
2229	63-1510-86	HW-032 針金 ミニ #20×7m	120	130
2229	63-1510-87	HW-033 針金 ミニ #22×10m	120	130
2229	63-1510-88	HW-034 針金 ミニ #24×12m	120	130
2229	63-1510-91	HW-037 針金 ミニ #26×15m	120	130
2229	63-1510-90	HW-036 針金 ミニ #28×17m	120	130
2229	63-1510-89	HW-035 針金 ミニ #30×20m	120	130
2230	2-9265-01	金属線材SM400-05 SUS線5本入	160	240

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2230	2-9265-02	金属線材SM400-08 SUS線5本入	200	300
2230	2-9265-03	金属線材SM400-10 SUS線5本入	240	350
2230	2-9265-04	金属線材SM400-12 SUS線5本入	280	410
2230	2-9268-01	金属線材PM400-05 ピアノ線5本入	190	270
2230	2-9268-02	金属線材PM400-08 ピアノ線5本入	230	330
2230	2-9268-03	金属線材PM400-10 ピアノ線5本入	280	410
2230	2-9268-04	金属線材PM400-12 ピアノ線5本入	320	470
2232	1-7846-01	ステンレスチューブ316 2	7,300	8,100
2232	1-7846-02	ステンレスチューブ316 3	7,700	8,500
2232	1-7846-03	ステンレスチューブ316 4	7,700	8,500
2232	1-7846-04	ステンレスチューブ316 1/16a	8,500	9,400
2232	1-7846-05	ステンレスチューブ316 1/16b	8,100	9,000
2232	1-7846-06	ステンレスチューブ316 1/8a	9,700	10,700
2233	2-9795-01	ネオジム磁石NE323 20個入	5,200	6,250
2233	2-9795-02	ネオジム磁石NE336 20個入	5,700	6,850
2233	2-9795-03	ネオジム磁石NE359 10個入	5,300	6,350
2233	2-9795-04	ネオジム磁石NE371 10個入	12,200	14,700
2233	2-9795-05	ネオジム磁石NE384 10個入	20,900	25,100
2233	2-9795-06	ネオジム磁石NE392 3個入	12,200	14,600
2242	4-528-01	ガラス板 GB200	1,370	1,460
2242	4-528-02	ガラス板 GB300	1,800	1,920
2242	3-3118-01	導電性ガラスNPVCFT27A 48枚	6,000	7,200
2242	3-3118-02	導電性ガラスNPVCFT27B 20枚	4,500	5,500
2242	3-3118-03	導電性ガラスNPVCFT27C 16枚	4,500	5,500
2242	3-3118-04	導電性ガラスNPV-CFT2-7D	3,100	5,000
2242	3-3118-05	導電性ガラスNPV-CFT2-7E	6,700	8,000
2249	3-3116-01	セラミプレートPTC-SP□210-4	20,600	25,100
2249	3-3116-02	セラミプレートPTC-SP□210-6	27,000	33,500
2249	3-3116-03	セラミプレートPTC-SP□210-8	32,400	39,500
2249	3-3116-04	セラミプレートPTC-SP□210-10	37,300	46,400
2249	3-3116-05	セラミプレートPTC-SP□210-12	45,100	55,900
2249	3-3116-06	セラミプレートPTC-SP□210-16	68,000	74,600
2249	3-3116-07	セラミプレートPTC-SP□210-18	76,400	83,900
2249	3-3116-08	セラミプレートPTC-SP□210-23	85,100	107,000
2249	3-3116-09	セラミプレートPTC-SP□210-26	96,000	120,000
2249	3-3116-10	セラミプレートPTC-SP□210-29	107,000	135,000
2249	3-3116-11	セラミプレートPSZ□200-3	38,200	47,500
2249	3-3116-12	セラミプレートPSZ□200-5	57,900	73,000
2249	3-3116-13	セラミプレートPSZ□200-7	79,700	100,000
2249	3-3116-14	セラミプレートPSZ□200-9	102,000	129,000
2249	3-3116-15	セラミプレートPSZ□200-11	121,000	153,000
2249	3-3116-16	セラミプレートPSZ□200-13.5	144,000	182,000
2249	3-3116-17	セラミプレートPSZ□200-16	171,000	215,000
2249	3-3116-18	セラミプレートPSZ□200-18.5	192,000	242,000
2249	3-3116-19	セラミプレートPSZ□200-21	217,000	275,000
2249	3-3116-20	セラミプレートPSZ□200-24	248,000	314,000
2251	3-2479-01	セラミック管PT-1-φ10-600	3,000	3,130
2251	3-2479-02	セラミック管PT-1-φ13-600	3,280	3,330
2251	3-2479-03	セラミック管PT-1-φ15-600	3,640	3,860
2251	3-2479-04	セラミック管PT-1-φ17-600	3,800	4,030
2251	3-2479-05	セラミック管PT-1-φ21-600	4,550	4,570
2251	3-2479-06	セラミック管PT-1-φ25-600	4,730	5,840
2251	3-2479-07	セラミック管PT-1-φ28-600	4,900	7,040
2251	3-2479-08	セラミック管PT-1-φ30-600	7,270	7,920
2251	3-2479-09	セラミック管PT-1-φ32-600	8,180	8,830
2251	3-2479-10	セラミック管PT-1-φ35-600	9,270	10,000
2251	3-2479-11	セラミック管PT-1-φ37-600	10,400	11,400
2251	3-2479-12	セラミック管PT-1-φ42-600	12,700	14,000
2251	3-2479-13	セラミック管PT-1-φ50-600	15,300	16,600
2251	3-2479-14	セラミック管PT-1-φ60-600	18,200	19,700
2251	3-2479-15	セラミック管PT-1-φ70-600	21,400	23,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2251	3-2479-16	セラミック管PT-1-φ80-600	25,400	27,600
2251	3-2479-17	セラミック管PT-1-φ90-600	29,200	32,100
2251	3-2479-18	セラミック管PT-1-φ100-600	36,000	39,400
2251	3-2479-19	セラミック管PT-1-φ110-600	42,500	46,600
2251	3-2479-20	セラミック管PT-1-φ120-600	51,600	56,400
2251	3-2480-01	セラミック管PT-1-φ10-1000	4,730	5,200
2251	3-2480-02	セラミック管PT-1-φ13-1000	5,000	5,750
2251	3-2480-03	セラミック管PT-1-φ15-1000	6,000	6,420
2251	3-2480-04	セラミック管PT-1-φ17-1000	6,340	6,780
2251	3-2480-05	セラミック管PT-1-φ21-1000	6,730	7,640
2251	3-2480-06	セラミック管PT-1-φ25-1000	7,640	9,700
2251	3-2480-07	セラミック管PT-1-φ28-1000	10,700	11,700
2251	3-2480-08	セラミック管PT-1-φ30-1000	12,000	13,200
2251	3-2480-09	セラミック管PT-1-φ32-1000	13,800	15,000
2251	3-2480-10	セラミック管PT-1-φ35-1000	15,200	16,700
2251	3-2480-11	セラミック管PT-1-φ37-1000	17,300	19,000
2251	3-2480-12	セラミック管PT-1-φ42-1000	21,400	23,300
2251	3-2480-13	セラミック管PT-1-φ50-1000	25,500	27,700
2251	3-2480-14	セラミック管PT-1-φ60-1000	30,100	32,900
2251	3-2480-15	セラミック管PT-1-φ70-1000	35,400	38,800
2251	3-2480-16	セラミック管PT-1-φ80-1000	42,500	46,600
2251	3-2480-17	セラミック管PT-1-φ90-1000	42,700	53,600
2251	3-2480-18	セラミック管PT-1-φ100-1000	50,000	65,700
2251	3-2480-19	セラミック管PT-1-φ110-1000	57,300	77,800
2251	3-2480-20	セラミック管PT-1-φ120-1000	69,100	94,000
2251	3-2477-01	セラミック管PT-0-φ25-600	23,700	26,100
2251	3-2477-02	セラミック管PT-0-φ28-600	29,400	32,400
2251	3-2477-03	セラミック管PT-0-φ30-600	32,500	35,800
2251	3-2477-04	セラミック管PT-0-φ32-600	40,600	44,700
2251	3-2477-05	セラミック管PT-0-φ35-600	44,500	49,000
2251	3-2477-06	セラミック管PT-0-φ37-600	52,500	57,800
2251	3-2477-07	セラミック管PT-0-φ42-600	60,600	66,700
2251	3-2478-01	セラミック管PT-0-φ25-1000	40,600	44,700
2251	3-2478-02	セラミック管PT-0-φ28-1000	50,300	55,400
2251	3-2478-03	セラミック管PT-0-φ30-1000	54,500	60,000
2251	3-2478-04	セラミック管PT-0-φ32-1000	68,900	75,800
2251	3-2478-05	セラミック管PT-0-φ35-1000	76,900	84,600
2251	3-2478-06	セラミック管PT-0-φ37-1000	89,000	97,900
2251	3-2478-07	セラミック管PT-0-φ42-1000	99,700	110,000
2251	3-2469-01	セラミック丸棒φ5×300	8,640	9,520
2251	3-2469-02	セラミック丸棒φ5×500	11,800	13,000
2251	3-2469-03	セラミック丸棒φ10×300	11,200	12,300
2251	3-2469-04	セラミック丸棒φ10×500	13,000	17,800
2251	3-2469-05	セラミック丸棒φ15×300	19,600	21,600
2251	3-2469-06	セラミック丸棒φ15×500	25,000	33,900
2253	3-2458-01	高耐熱用シリカクロスシート1000M	11,000	13,200
2254	3-2457-01	ガラスクロスシート8400	6,600	7,940
2254	3-2457-02	ガラスクロスシート8400H-2.0	7,600	9,120
2254	3-2457-03	ガラスクロスシート8400H-3.0	12,100	14,500
2254	3-2459-01	高耐熱用シリカクロステープ0450	68,500	82,200
2254	3-2459-02	高耐熱用シリカクロステープ04100	135,000	162,000
2254	3-2463-01	厚手ラギング用ガラスクロステープ1525	4,850	5,600
2254	3-2463-02	厚手ラギング用ガラスクロステープ1538	6,800	7,840
2254	3-2463-03	厚手ラギング用ガラスクロステープ1550	8,950	10,300
2254	3-2463-04	厚手ラギング用ガラスクロステープ1565	11,100	12,800
2254	3-2463-05	厚手ラギング用ガラスクロステープ1575	12,750	14,700
2254	3-2463-06	ラギング用ガラスクロステープ15100	17,000	19,600
2254	3-2464-01	厚手ラギング用ガラスクロステープ3025	9,000	10,400
2254	3-2464-02	厚手ラギング用ガラスクロステープ3038	13,000	15,000
2254	3-2464-03	厚手ラギング用ガラスクロステープ3050	17,200	19,800
2254	3-2464-04	厚手ラギング用ガラスクロステープ3065	21,100	24,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2254	3-2464-05	厚手ラギング用ガラスクロステープ3075	25,400	29,200
2254	3-2464-06	ラギング用ガラスクロステープ30100	31,300	36,000
2254	3-2465-01	ガラスクロスヤーン8402-3. 2	6,100	7,320
2254	3-2465-02	ガラスクロスヤーン8402-4. 8	5,650	6,790
2254	3-2465-03	ガラスクロスヤーン8402-6. 4	5,500	6,600
2254	3-2465-04	ガラスクロスヤーン8402-9. 6	4,900	5,880
2254	3-2465-05	ガラスクロスヤーン8402-12. 7	15,400	18,500
2254	3-2465-06	ガラスクロスヤーン8402-15. 9	20,600	24,700
2254	3-2465-07	ガラスクロスヤーン8402-19. 1	28,500	34,200
2254	3-2465-08	ガラスクロスヤーン8402-22. 2	36,800	44,200
2254	3-2465-09	ガラスクロスヤーン8402-25. 4	46,000	55,200
2255	3-2466-01	ガラスクロスチューブ8403-6×10	14,800	17,800
2255	3-2466-02	ガラスクロスチューブ8403-8×12	16,000	19,200
2255	3-2466-03	ガラスクロスチューブ8403-10×14	17,100	20,500
2255	3-2466-04	ガラスクロスチューブ8403-12×16	19,600	23,500
2255	3-2466-05	ガラスクロスチューブ8403-14×18	21,600	25,900
2255	3-2466-06	ガラスクロスチューブ8403-16×20	22,800	27,400
2255	3-2466-07	ガラスクロスチューブ8403-18×22	29,600	35,500
2255	3-2466-08	ガラスクロスチューブ8403-20×24	33,100	39,700
2255	3-2466-09	ガラスクロスチューブ8403-25×29	44,400	53,300
2257	3-2332-01	活性炭KD-GA-X-200	1,750	1,800
2257	3-2333-01	活性炭KD-GA-M-200	1,750	1,800
2257	3-2337-02	活性炭USG-PT-SX-1000	5,800	4,700
2257	3-2338-01	活性炭KD-PWSP-200	2,300	2,800
2258	3-3120-01	黒鉛シートPF-22UHPUC-□500	9,100	10,000
2258	3-3120-02	黒鉛シートPF-42UHPUC-□500	11,000	12,100
2258	3-3120-03	黒鉛シートPF-66UHPUC-□500	14,600	16,100
2258	3-3120-04	黒鉛シートPF110UHPUC-□500	18,200	20,000
2260	3-7979-12	カーボンナノチューブ EC1. 5-P	70,700	59,000
2261	3-7980-01	カーボンナノチューブ分散液 EC-DL	17,700	14,700
2261	3-7980-02	カーボンナノチューブ分散液 EC-DH	35,400	29,400
2262	7-359-01	ナフロンシート 1×300×300	2,300	2,470
2262	7-359-02	ナフロンシート 1×500×500	5,800	6,230
2262	7-359-03	ナフロンシート 1×1000×1000	21,000	22,500
2262	7-360-01	ナフロンシート 2×300×300	4,700	5,050
2262	7-360-03	ナフロンシート 2×1000×1000	44,100	47,200
2262	7-361-01	ナフロンシート 3×300×300	7,200	7,710
2262	7-361-03	ナフロンシート 3×1000×1000	65,100	69,700
2262	7-362-01	ナフロンシート 4×300×300	8,400	8,990
2262	7-362-02	ナフロンシート 4×500×500	24,200	25,900
2262	7-362-03	ナフロンシート 4×1000×1000	87,200	93,300
2262	7-363-01	ナフロンシート 5×300×300	12,600	13,500
2262	7-363-02	ナフロンシート 5×500×500	31,500	33,700
2262	7-363-03	ナフロンシート 5×1000×1000	104,000	111,000
2262	7-364-01	ナフロンシート 10×300×300	23,100	25,400
2262	7-364-02	ナフロンシート 10×500×500	57,800	63,600
2262	7-364-03	ナフロンシート 10×1000×1000	229,000	252,000
2262	4-2539-01	50×50×1 PTFEシート	760	850
2262	4-2539-02	50×50×2 PTFEシート	760	800
2262	4-2539-03	50×50×3 PTFEシート	900	970
2262	4-2539-04	50×50×4 PTFEシート	900	970
2262	4-2539-05	50×50×5 PTFEシート	1,000	1,080
2262	4-2539-06	50×50×10 PTFEシート	1,300	1,400
2262	4-2538-01	100×100×1 PTFEシート	830	900
2262	4-2538-02	100×100×2 PTFEシート	1,100	1,200
2262	4-2538-03	100×100×3 PTFEシート	1,650	1,750
2262	4-2538-04	100×100×4 PTFEシート	2,200	2,350
2262	4-2538-05	100×100×5 PTFEシート	2,750	2,950
2262	4-2538-06	100×100×10 PTFEシート	3,250	3,500
2262	4-2536-01	200×200×1 PTFEシート	1,750	1,850
2262	4-2536-02	200×200×2 PTFEシート	3,500	3,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2262	4-2536-03	200×200×3 PTFEシート	5,200	5,600
2262	4-2536-04	200×200×4 PTFEシート	7,000	7,500
2262	4-2536-05	200×200×5 PTFEシート	8,800	9,400
2262	4-2536-06	200×200×10 PTFEシート	12,500	13,400
2262	1-537-01	PTFEシート1×300×300	2,100	2,250
2262	1-537-02	PTFEシート2×300×300	4,200	4,500
2262	1-537-03	PTFEシート3×300×300	6,000	6,400
2262	1-537-04	PTFEシート4×300×300	8,000	8,500
2262	1-537-05	PTFEシート5×300×300	9,800	10,500
2262	1-537-06	PTFEシート10×300×300	19,600	21,000
2262	1-538-01	PTFEシート1×500×500	5,700	6,100
2262	1-538-02	PTFEシート2×500×500	11,500	12,300
2262	1-538-03	PTFEシート3×500×500	18,000	19,300
2262	1-538-04	PTFEシート4×500×500	23,000	24,600
2262	1-538-05	PTFEシート5×500×500	30,500	32,700
2262	7-358-07	ナフロンテープ 0.05×300×1	660	730
2262	7-358-08	ナフロンテープ 0.08×300×1	880	970
2262	7-358-02	ナフロンテープ 0.1×300×1	990	1,100
2262	7-358-09	ナフロンテープ 0.13×300×1	1,200	1,320
2262	7-358-10	ナフロンテープ 0.15×300×1	1,700	1,880
2262	7-358-11	ナフロンテープ 0.18×300×1	1,800	1,980
2262	7-358-03	ナフロンテープ 0.2×300×1	1,900	2,110
2262	7-358-04	ナフロンテープ 0.3×300×1	3,000	3,310
2262	7-358-12	ナフロンテープ 0.4×300×1	3,800	4,190
2262	7-358-05	ナフロンテープ 0.5×300×1	5,000	5,520
2262	7-358-13	ナフロンテープ 0.8×300×1	7,700	8,470
2262	7-358-06	ナフロンテープ 1.0×300×1	9,900	10,900
2262	7-358-01	ナフロンテープ 0.05×300×10	4,600	5,080
2262	7-358-14	ナフロンテープ 0.08×300×10	7,400	8,160
2262	7-358-15	ナフロンテープ 0.1×300×10	7,600	8,370
2262	7-358-16	ナフロンテープ 0.13×300×10	9,900	10,900
2262	7-358-17	ナフロンテープ 0.15×300×10	13,700	15,100
2262	7-358-18	ナフロンテープ 0.18×300×10	14,700	16,200
2262	7-358-19	ナフロンテープ 0.2×300×10	15,800	17,400
2262	7-358-20	ナフロンテープ 0.3×300×10	25,200	27,700
2262	7-358-21	ナフロンテープ 0.4×300×10	31,500	34,700
2262	7-358-22	ナフロンテープ 0.5×300×10	42,000	46,200
2262	7-358-23	ナフロンテープ 0.8×300×10	64,100	70,500
2262	7-358-24	ナフロンテープ 1.0×300×10	84,000	92,400
2265	3-1966-06	ポリイミドフィルム 50H-A4 10枚	3,700	3,890
2265	3-1966-07	ポリイミドフィルム 100H-A4	3,700	3,890
2265	3-1966-08	ポリイミドフィルム200H-A4 10枚	3,700	3,890
2265	3-1966-09	ポリイミドフィルム300H-A4 10枚	5,900	6,200
2265	3-1966-10	ポリイミドフィルム 500-A4 10枚	5,900	6,200
2265	3-1966-01	ポリイミドフィルム50H	34,000	35,700
2265	3-1966-02	ポリイミドフィルム100H	20,000	21,000
2265	3-1966-03	ポリイミドフィルム200H	40,000	42,000
2265	3-1966-04	ポリイミドフィルム300H	60,000	63,000
2265	3-1966-05	ポリイミドフィルム500H	80,000	84,000
2265	3-1966-11	50H-100m ポリイミドフィルム	154,000	161,700
2265	3-1966-12	100H-100m ポリイミドフィルム	90,200	94,700
2265	3-1966-13	200H-100m ポリイミドフィルム	177,000	185,800
2265	3-1966-14	300H-100m ポリイミドフィルム	273,000	286,700
2265	3-1966-15	500H-100m ポリイミドフィルム	367,000	385,400
2267	3-2159-01	ルミラー フィルムT60-25μm	4,200	4,410
2267	3-2159-02	ルミラー フィルムT60-38μm	5,500	5,780
2267	3-2159-03	ルミラー フィルムT60-50μm	7,200	7,560
2267	3-2159-04	ルミラー フィルムT60-75μm	10,400	10,900
2267	3-2159-05	ルミラー フィルムT60-100μm	13,500	14,200
2267	3-2159-06	ルミラー フィルムT60-125μm	17,200	18,100
2267	3-2159-07	ルミラー フィルムT60-188μm	26,000	27,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2267	3-2159-08	ルミラー フィルムT60-250 μ m	32,000	33,600
2267	3-2160-01	ルミラーフィルム60A425 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-2160-02	ルミラーフィルム60A438 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-2160-03	ルミラーフィルム60A450 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-2160-04	ルミラーフィルム60A475 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-2160-05	ルミラーフィルム60A4-100 μ m	1,600	1,680
2267	3-2160-06	ルミラーフィルム60A4125 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-2160-07	ルミラーフィルム60A4188 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-2160-08	ルミラーフィルム60A4250 μ m 10枚	1,600	1,680
2267	3-9067-01	ルミラーフィルム 25 μ -W50	4,100	4,250
2267	3-9067-02	ルミラーフィルム 38 μ -W50	4,600	4,830
2267	3-9067-03	ルミラーフィルム 50 μ -W50	5,100	5,360
2267	3-9067-04	ルミラーフィルム 75 μ -W50	6,200	6,460
2267	3-9067-05	ルミラーフィルム 100 μ -W50	7,200	7,560
2267	3-9067-06	ルミラーフィルム 125 μ -W50	8,300	8,660
2267	3-9067-07	ルミラーフィルム 188 μ -W50	11,000	11,400
2267	3-9067-08	ルミラーフィルム 250 μ -W50	8,300	8,660
2267	3-9067-09	ルミラーフィルム 350 μ -W50	10,400	10,900
2267	3-9068-01	ルミラーフィルム 25 μ -W100	5,100	5,360
2267	3-9068-02	ルミラーフィルム 38 μ -W100	6,200	6,500
2267	3-9068-03	ルミラーフィルム 50 μ -W100	7,200	7,560
2267	3-9068-04	ルミラーフィルム 75 μ -W100	9,300	9,770
2267	3-9068-05	ルミラーフィルム 100 μ -W100	11,400	12,000
2267	3-9068-06	ルミラーフィルム 125 μ -W100	13,500	14,200
2267	3-9068-07	ルミラーフィルム 188 μ -W100	18,800	19,700
2267	3-9068-08	ルミラーフィルム 250 μ -W100	13,500	14,200
2267	3-9068-09	ルミラーフィルム 350 μ -W100	17,700	18,600
2267	3-9069-01	ルミラーフィルム 25 μ -W200	7,200	7,560
2267	3-9069-02	ルミラーフィルム 38 μ -W200	9,400	9,850
2267	3-9069-03	ルミラーフィルム 50 μ -W200	11,400	12,000
2267	3-9069-04	ルミラーフィルム 75 μ -W200	15,600	16,400
2267	3-9069-05	ルミラーフィルム 100 μ -W200	19,800	20,800
2267	3-9069-06	ルミラーフィルム 125 μ -W200	24,000	25,200
2267	3-9069-07	ルミラーフィルム 188 μ -W200	34,600	36,300
2267	3-9069-08	ルミラーフィルム 250 μ -W200	24,000	25,200
2267	3-9069-09	ルミラーフィルム 350 μ -W200	32,400	34,000
2267	3-9070-01	ルミラーフィルム 25 μ -W300	9,300	9,770
2267	3-9070-02	ルミラーフィルム 38 μ -W300	12,600	13,200
2267	3-9070-03	ルミラーフィルム 50 μ -W300	15,600	16,400
2267	3-9070-04	ルミラーフィルム 75 μ -W300	22,000	23,000
2267	3-9070-05	ルミラーフィルム 100 μ -W300	28,200	29,600
2267	3-9070-06	ルミラーフィルム 125 μ -W300	34,500	36,200
2267	3-9070-07	ルミラーフィルム 188 μ -W300	50,400	52,900
2267	3-9070-08	ルミラーフィルム 250 μ -W300	35,400	36,200
2267	3-9070-09	ルミラーフィルム 350 μ -W300	47,100	49,500
2267	3-9066-01	ルミラーフィルム 500 μ -W50	9,000	9,450
2267	3-9066-02	ルミラーフィルム 500 μ -W100	12,000	12,600
2267	3-9066-03	ルミラーフィルム 500 μ -W200	18,000	18,900
2267	3-9066-04	ルミラーフィルム 500 μ -W300	23,000	24,200
2267	3-9066-05	ルミラーフィルム 500 μ -A4 10枚	7,000	7,350
2267	3-9066-06	ルミラーフィルム 500 μ -500	6,000	6,300
2267	3-9066-07	ルミラーフィルム500 μ -500 \times 20m	23,000	24,200
2267	3-3062-01	ルミラー フィルムX53 100	18,200	19,100
2267	3-3059-01	ルミラー フィルムX30 25	17,200	18,100
2267	3-3059-02	ルミラー フィルムX30 38	18,200	19,100
2267	3-3059-03	ルミラー フィルムX30 50	19,100	20,100
2267	3-3059-04	ルミラー フィルムX30 75	22,900	24,000
2267	3-3059-05	ルミラー フィルムX30 100	25,300	26,600
2267	3-3059-06	ルミラー フィルムX30 125	27,700	29,100
2267	3-3059-07	ルミラー フィルムX30 188	34,800	36,500
2267	3-3059-08	ルミラー フィルムX30 250	43,900	46,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2267	3-3060-02	ルミラー フィルムE20 38	19,100	20,100
2267	3-3060-03	ルミラー フィルムE20 50	20,500	21,500
2267	3-3060-04	ルミラー フィルムE20 75	23,900	25,100
2267	3-3060-05	ルミラー フィルムE20 100	26,700	28,000
2267	3-3060-06	ルミラー フィルムE20 125	27,700	29,100
2267	3-3060-07	ルミラー フィルムE20 188	36,100	37,900
2267	3-3060-08	ルミラー フィルムE20 250	44,800	47,000
2267	3-3061-03	ルミラー フィルムH10 50	17,000	17,900
2267	3-3061-04	ルミラー フィルムH10 75	17,200	18,100
2267	3-3061-05	ルミラー フィルムH10 100	17,300	18,200
2267	3-3061-06	ルミラー フィルムH10 125	19,700	20,700
2267	3-3061-07	ルミラー フィルムH10 188	23,600	24,800
2267	3-3061-08	ルミラー フィルムH10 250	27,700	29,100
2269	4-1539-01	45STD-2.1 遮光・遮熱シート	1,400	1,500
2269	4-1539-02	45STD-10 遮光・遮熱シート	14,000	14,800
2269	3-9888-01	極薄アクリルシート 001-0.2	10,800	11,300
2269	3-9888-08	001-0.2-□100 アクリルシート	4,200	4,410
2269	3-9888-02	極薄アクリルシート 001-0.3	7,800	8,190
2269	3-9888-09	001-0.3-□100 アクリルシート	3,200	3,360
2269	3-9888-03	極薄アクリルシート 001-0.5	6,000	6,300
2269	3-9888-10	001-0.5-□100 アクリルシート	2,600	2,730
2270	4-1473-01	N-169-0.5-□100 アクリル板	2,950	3,100
2270	4-1473-02	N169-0.5 紫外線カットアクリル板	7,200	7,560
2270	4-1473-03	N169-0.5-□1000 アクリル板	25,000	26,300
2270	4-1473-04	N-169-1-□100 アクリル板	2,820	2,960
2270	4-1473-05	N-169-1 紫外線カットアクリル板	6,800	7,140
2270	4-1473-06	N-169-1-□1000 アクリル板	21,000	22,100
2270	4-1473-07	N-169-2-□100 アクリル板	4,020	4,220
2270	4-1473-08	N-169-2 紫外線カットアクリル板	10,400	10,900
2270	4-1473-09	N-169-2-□1000 アクリル板	19,000	20,000
2270	4-1474-01	N-190-0.5-□100 アクリル板	2,950	3,100
2270	4-1474-02	N-190-0.5 アクリル板	7,200	7,560
2270	4-1474-03	N190-0.5-□1000 アクリル板	25,000	26,300
2270	4-1474-04	N-190-1-□100 アクリル板	2,820	2,960
2270	4-1474-05	N-190-1 紫外線カットアクリル板	6,800	7,140
2270	4-1474-06	N-190-1-□1000 アクリル板	21,000	22,100
2270	4-1474-07	N-190-2-□100 アクリル板	4,020	4,220
2270	4-1474-08	N-190-2 紫外線カットアクリル板	10,400	10,900
2270	4-1474-09	N-190-2-□1000 アクリル板	19,000	20,000
2270	4-1475-01	N-113-0.5-□100 アクリル板	2,950	3,100
2270	4-1475-02	N113-0.5 紫外線カットアクリル板	7,200	7,560
2270	4-1475-03	N113-0.5-□1000 アクリル板	25,000	26,300
2270	4-1475-04	N-113-1-□100 アクリル板	2,820	2,960
2270	4-1475-05	N-113-1 紫外線カットアクリル板	6,800	7,140
2270	4-1475-06	N-113-1-□1000 アクリル板	21,000	22,100
2270	4-1475-07	N-113-2-□100 アクリル板	4,020	4,220
2270	4-1475-08	N-113-2 紫外線カットアクリル板	10,400	10,900
2270	4-1475-09	N-113-2-□1000 アクリル板	19,000	20,000
2270	4-1476-01	N-039-0.5-□100 アクリル板	2,950	3,100
2270	4-1476-02	N039-0.5 紫外線カットアクリル板	7,200	7,560
2270	4-1476-03	N039-0.5-□1000 アクリル板	25,000	26,300
2270	4-1476-04	N-039-1-□100 アクリル板	2,820	2,960
2270	4-1476-05	N-039-1 紫外線カットアクリル板	6,800	7,140
2270	4-1476-06	N-039-1-□1000 アクリル板	21,000	22,100
2270	4-1476-07	N-039-2-□100 アクリル板	4,020	4,220
2270	4-1476-08	N-039-2 紫外線カットアクリル板	10,400	10,900
2270	4-1476-09	N-039-2-□1000 アクリル板	19,000	20,000
2270	4-1477-01	NIR70N-0.5-□50 アクリル板	2,070	2,170
2270	4-1477-02	NIR70N-0.5-□100アクリル板	8,550	8,980
2270	4-1477-03	NIR-70N-0.5 アクリル板	25,000	26,300
2270	4-1477-04	NIR-70N-1-□50 アクリル板	1,990	2,090

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2270	4-1477-05	NIR-70N-1-□100 アクリル板	8,220	8,630
2270	4-1477-06	NIR70N-1 近赤外線透過アクリル板	23,000	24,200
2270	4-1477-07	NIR-70N-2-□50 アクリル板	2,420	2,540
2270	4-1477-08	NIR-70N-2-□100 アクリル板	10,200	10,700
2270	4-1477-09	NIR70N-2 近赤外線透過アクリル板	29,000	30,500
2270	4-1478-01	NIR75N-0.5-□50 アクリル板	2,070	2,170
2270	4-1478-02	NIR75N0.5-□100 アクリル板	8,550	8,980
2270	4-1478-03	NIR-75N-0.5 アクリル板	24,000	25,200
2270	4-1478-04	NIR-75N-1-□50 アクリル板	1,990	2,090
2270	4-1478-05	NIR-75N-1-□100 アクリル板	8,220	8,630
2270	4-1478-06	NIR75N-1 近赤外線透過アクリル板	23,000	24,200
2270	4-1478-07	NIR-75N-2-□50 アクリル板	2,420	2,540
2270	4-1478-08	NIR-75N-2-□100 アクリル板	10,200	10,700
2270	4-1478-09	NIR75N-2 近赤外線透過アクリル板	29,000	30,500
2270	4-1479-01	NIR80N-0.5-□50 アクリル板	2,070	2,170
2270	4-1479-02	NIR80N0.5-□100 アクリル板	8,550	8,980
2270	4-1479-03	NIR-80N-0.5 アクリル板	24,000	25,200
2270	4-1479-04	NIR-80N-1-□50 アクリル板	1,990	2,090
2270	4-1479-05	NIR-80N-1-□100 アクリル板	8,220	8,630
2270	4-1479-06	NIR80N-1 近赤外線透過アクリル板	23,000	24,200
2270	4-1479-07	NIR-80N-2-□50 アクリル板	2,420	2,540
2270	4-1479-08	NIR-80N-2-□100 アクリル板	10,200	10,700
2270	4-1479-09	NIR80N-2 近赤外線透過アクリル板	29,000	30,500
2270	4-1480-01	NIR85N-0.5-□50 アクリル板	2,070	2,170
2270	4-1480-02	NIR85N0.5-□100 アクリル板	8,550	8,980
2270	4-1480-03	NIR-85N-0.5 アクリル板	24,000	25,200
2270	4-1480-04	NIR-85N-1-□50 アクリル板	1,990	2,090
2270	4-1480-05	NIR-85N-1-□100 アクリル板	8,220	8,630
2270	4-1480-06	NIR85N-1 近赤外線透過アクリル板	23,000	24,200
2270	4-1480-07	NIR-85N-2-□50 アクリル板	2,420	2,540
2270	4-1480-08	NIR-85N-2-□100 アクリル板	10,200	10,700
2270	4-1480-09	NIR85N-2 近赤外線透過アクリル板	29,000	30,500
2270	4-1481-01	NIR90N-0.5-□50 アクリル板	2,070	2,170
2270	4-1481-02	NIR90N0.5-□100 アクリル板	8,550	8,980
2270	4-1481-03	NIR-90N-0.5 アクリル板	24,000	25,200
2270	4-1481-04	NIR-90N-1-□50 アクリル板	1,990	2,090
2270	4-1481-05	NIR-90N-1-□100 アクリル板	8,220	8,630
2270	4-1481-06	NIR90N-1 近赤外線透過アクリル板	23,000	24,200
2270	4-1481-07	NIR-90N-2-□50 アクリル板	2,420	2,540
2270	4-1481-08	NIR-90N-2-□100 アクリル板	10,200	10,700
2270	4-1481-09	NIR90N-2 近赤外線透過アクリル板	29,000	30,500
2271	4-2294-01	PVCG-050515 樹脂板材	12,100	14,500
2271	4-2294-02	PVCG-050520 樹脂板材	16,200	19,400
2271	4-2295-01	PVCC-050515 樹脂板材	18,500	22,200
2271	4-2295-02	PVCC-050520 樹脂板材	24,700	29,600
2271	4-2304-01	PVCG-051015 樹脂板材	24,200	29,000
2271	4-2304-02	PVCG-051020 樹脂板材	32,200	38,600
2271	4-2305-01	PVCC-051015 樹脂板材	37,000	44,400
2271	4-2305-02	PVCC-051020 樹脂板材	49,300	59,200
2271	4-2314-01	PVCG-101015 樹脂板材	48,400	58,100
2271	4-2314-02	PVCG-101020 樹脂板材	69,600	83,500
2271	4-2315-01	PVCC-101015 樹脂板材	74,000	88,800
2272	2-9209-01	塩化ビニル板PVCG-050501	780	990
2272	2-9209-02	塩化ビニル板PVCG-050502	1,560	1,850
2272	2-9209-03	塩化ビニル板PVCG-050503	2,240	2,700
2272	2-9209-04	塩化ビニル板PVCG-050504	3,000	3,600
2272	2-9209-05	塩化ビニル板PVCG-050505	3,680	4,500
2272	2-9209-06	塩化ビニル板PVCG-050510	7,440	8,950
2272	2-9210-01	塩化ビニル板PVCG-051001	1,560	1,950
2272	2-9210-02	塩化ビニル板PVCG-051002	3,000	3,600
2272	2-9210-03	塩化ビニル板PVCG-051003	4,500	5,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2272	2-9210-04	塩化ビニル板PVCG-051004	6,000	7,250
2272	2-9210-05	塩化ビニル板PVCG-051005	7,500	9,000
2272	2-9210-06	塩化ビニル板PVCG-051010	14,800	17,800
2272	2-9211-01	塩化ビニル板PVCG-101001	3,000	3,750
2272	2-9211-02	塩化ビニル板PVCG-101002	6,000	7,200
2272	2-9211-03	塩化ビニル板PVCG-101003	9,000	10,800
2272	2-9211-04	塩化ビニル板PVCG-101004	11,900	14,300
2272	2-9211-05	塩化ビニル板PVCG-101005	14,800	17,800
2272	2-9211-06	塩化ビニル板PVCG-101010	29,800	35,800
2272	2-9212-01	塩化ビニル板PVCC-050501	800	1,070
2272	2-9212-02	塩化ビニル板PVCC-050502	1,520	2,100
2272	2-9212-03	塩化ビニル板PVCC-050503	2,260	3,150
2272	2-9212-04	塩化ビニル板PVCC-050504	3,060	4,150
2272	2-9212-05	塩化ビニル板PVCC-050505	3,800	5,200
2272	2-9212-06	塩化ビニル板PVCC-050510	9,600	14,500
2272	2-9213-01	塩化ビニル板PVCC-051001	1,520	2,100
2272	2-9213-02	塩化ビニル板PVCC-051002	3,000	4,150
2272	2-9213-03	塩化ビニル板PVCC-051003	4,520	6,250
2272	2-9213-04	塩化ビニル板PVCC-051004	6,060	8,300
2272	2-9213-05	塩化ビニル板PVCC-051005	7,600	10,400
2272	2-9213-06	塩化ビニル板PVCC-051010	19,100	27,000
2272	2-9214-01	塩化ビニル板PVCC-101001	3,000	5,100
2272	2-9214-02	塩化ビニル板PVCC-101002	6,100	8,400
2272	2-9214-03	塩化ビニル板PVCC-101003	9,100	12,500
2272	2-9214-04	塩化ビニル板PVCC-101004	12,000	16,400
2272	2-9214-05	塩化ビニル板PVCC-101005	15,200	20,900
2272	2-9214-06	塩化ビニル板PVCC-101010	38,200	54,000
2272	2-9227-01	ABS樹脂板ABSН-050501	720	900
2272	2-9227-02	ABS樹脂板ABSН-050502	1,420	1,780
2272	2-9227-03	ABS樹脂板ABSН-050503	2,140	2,650
2272	2-9227-04	ABS樹脂板ABSН-050504	2,820	3,510
2272	2-9227-05	ABS樹脂板ABSН-050505	3,500	4,360
2272	2-9227-06	ABS樹脂板ABSН-050510	7,200	8,180
2272	2-9228-01	ABS樹脂板ABSН-051001	1,420	1,780
2272	2-9228-02	ABS樹脂板ABSН-051002	2,820	3,510
2272	2-9228-03	ABS樹脂板ABSН-051003	4,230	5,280
2272	2-9228-04	ABS樹脂板ABSН-051004	5,640	7,020
2272	2-9228-05	ABS樹脂板ABSН-051005	7,050	8,790
2272	2-9228-06	ABS樹脂板ABSН-051010	14,000	16,300
2272	2-9229-01	ABS樹脂板ABSН-101001	2,820	3,510
2272	2-9229-02	ABS樹脂板ABSН-101002	5,640	7,020
2272	2-9229-03	ABS樹脂板ABSН-101003	8,460	10,500
2272	2-9229-04	ABS樹脂板ABSН-101004	11,300	14,100
2272	2-9229-05	ABS樹脂板ABSН-101005	14,100	17,600
2272	2-9230-01	ABS樹脂板ABSВ-050501	780	990
2272	2-9230-02	ABS樹脂板ABSВ-050502	1,530	1,950
2272	2-9230-03	ABS樹脂板ABSВ-050503	2,280	2,910
2272	2-9230-05	ABS樹脂板ABSВ-050505	3,780	4,830
2272	2-9231-01	ABS樹脂板ABSВ-051001	1,540	1,960
2272	2-9231-02	ABS樹脂板ABSВ-051002	3,040	3,880
2272	2-9231-03	ABS樹脂板ABSВ-051003	4,540	5,830
2272	2-9231-05	ABS樹脂板ABSВ-051005	7,560	9,660
2272	2-9232-01	ABS樹脂板ABSВ-101001	3,040	3,880
2272	2-9232-02	ABS樹脂板ABSВ-101002	6,080	7,770
2272	2-9232-03	ABS樹脂板ABSВ-101003	9,060	11,600
2272	2-9233-01	ポリアセタール板POMN-050501	2,800	3,230
2272	2-9233-02	ポリアセタール板POMN-050502	5,640	6,570
2272	2-9233-03	ポリアセタール板POMN-050503	8,440	9,620
2272	2-9234-01	ポリアセタール板POMN-051001	5,660	6,130
2272	2-9234-02	ポリアセタール板POMN-051002	11,300	13,200
2272	2-9234-03	ポリアセタール板POMN-051003	16,800	19,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2273	3-3241-02	樹脂サンプルプレートPVCG□300-2	1,900	2,280
2273	3-3241-05	樹脂サンプルプレートPVCG□300-5	4,300	5,160
2273	3-3245-05	樹脂サンプルプレートPVCC□300-5	4,300	5,160
2273	3-3299-01	樹脂サンプルプレートPCC-□300-1	2,400	2,570
2273	3-3299-02	樹脂サンプルプレートPCC-□300-2	2,570	3,610
2273	3-3299-03	樹脂サンプルプレートPCC-□300-3	4,200	5,320
2273	3-3299-04	樹脂サンプルプレートPCC-□300-4	5,500	7,120
2273	3-3299-05	樹脂サンプルプレートPCC-□300-5	6,210	8,930
2273	3-3265-05	樹脂サンプルプレートABSN□300-5	4,900	5,360
2273	3-3269-02	樹脂サンプルプレートABSB□300-2	2,200	2,430
2273	3-3269-05	樹脂サンプルプレートABSB□300-5	5,000	6,000
2273	3-3271-02	樹脂サンプルプレートPOMN□100-2	3,600	3,920
2273	3-3271-03	樹脂サンプルプレートPOMN□100-3	4,000	5,720
2273	3-3271-04	樹脂サンプルプレートPOMN□100-4	5,360	7,680
2273	3-3272-01	樹脂サンプルプレートPOMN□195-1	3,400	5,920
2273	3-3272-02	樹脂サンプルプレートPOMN□195-2	5,400	11,000
2273	3-3272-03	樹脂サンプルプレートPOMN□195-3	7,920	16,200
2273	3-3272-04	樹脂サンプルプレートPOMN□195-4	10,600	21,600
2273	3-3272-05	樹脂サンプルプレートPOMN□195-5	7,000	9,000
2273	3-3273-01	樹脂サンプルプレートPOMN□300-1	3,600	6,880
2273	3-3273-02	樹脂サンプルプレートPOMN□300-2	7,280	13,400
2273	3-3273-03	樹脂サンプルプレートPOMN□300-3	10,700	20,200
2273	3-3273-04	樹脂サンプルプレートPOMN□300-4	14,300	26,900
2273	3-3273-05	樹脂サンプルプレートPOMN□300-5	6,720	11,800
2273	3-3275-05	樹脂サンプルプレートPAB-□100-5	5,860	7,830
2273	3-3276-05	樹脂サンプルプレートPAB-□195-5	10,500	12,500
2273	3-3277-05	樹脂サンプルプレートPAB-□300-5	15,700	19,000
2274	3-6595-01	アクリル板 □100-20	750	820
2274	3-6595-02	アクリル板 □100-25	850	930
2274	3-6595-03	アクリル板 □100-30	1,050	1,150
2274	3-6595-04	アクリル板 □100-40	1,600	1,750
2274	3-6595-05	アクリル板 □100-50	2,000	2,180
2274	3-6595-06	アクリル板 □100-60	3,700	4,040
2274	3-6595-08	アクリル板 □100-80	6,400	6,980
2274	3-6595-10	アクリル板 □100-100	10,800	11,800
2274	3-6596-01	アクリル板 □200-20	2,550	2,780
2274	3-6596-02	アクリル板 □200-25	3,000	3,270
2274	3-6596-03	アクリル板 □200-30	3,750	4,090
2274	3-6596-04	アクリル板 □200-40	5,750	6,270
2274	3-6596-05	アクリル板 □200-50	7,300	7,960
2274	3-6596-06	アクリル板 □200-60	12,900	14,100
2274	3-6596-08	アクリル板 □200-80	22,900	25,000
2274	3-6596-10	アクリル板 □200-100	38,400	41,900
2274	3-6597-01	アクリル板 □300-20	6,350	6,930
2274	3-6597-02	アクリル板 □300-25	7,850	8,560
2274	3-6597-03	アクリル板 □300-30	9,400	10,300
2274	3-6597-04	アクリル板 □300-40	14,800	16,100
2274	3-6597-05	アクリル板 □300-50	18,300	20,000
2274	3-6597-06	アクリル板 □300-60	33,000	36,000
2274	3-6597-08	アクリル板 □300-80	57,500	62,700
2274	3-6597-10	アクリル板 □300-100	97,900	107,000
2276	2-9588-06	樹脂丸棒PVC-20-495	440	620
2276	2-9588-07	樹脂丸棒PVC-25-495	720	990
2276	2-9588-08	樹脂丸棒PVC-30-495	1,040	1,400
2276	2-9588-09	樹脂丸棒PVC-35-495	1,690	2,300
2276	2-9588-10	樹脂丸棒PVC-40-495	2,200	3,000
2276	2-9588-11	樹脂丸棒PVC-45-495	2,950	4,000
2276	2-9588-12	樹脂丸棒PVC-50-495	3,660	5,000
2276	2-9588-13	樹脂丸棒PVC-55-495	4,480	6,100
2276	2-9588-14	樹脂丸棒PVC-60-495	6,470	8,820
2276	2-9588-15	樹脂丸棒PVC-65-495	7,050	9,600

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2276	2-9588-16	樹脂丸棒PVC-70-495	8,700	11,800
2276	2-9588-18	樹脂丸棒PVC-80-495	11,800	16,100
2276	2-9588-20	樹脂丸棒PVC-90-495	15,200	20,700
2276	2-9588-21	樹脂丸棒PVC-100-495	18,800	25,600
2276	2-9588-23	樹脂丸棒PVC-120-495	26,600	36,300
2276	2-9588-26	樹脂丸棒PVC-150-495	40,600	55,300
2276	2-9588-31	樹脂丸棒PVC-200-495	71,800	99,300
2276	2-9578-06	樹脂丸棒MC-20-495	1,860	2,060
2276	2-9578-07	樹脂丸棒MC-25-495	2,890	3,240
2276	2-9578-08	樹脂丸棒MC-30-495	4,230	4,740
2276	2-9578-09	樹脂丸棒MC-35-495	4,700	4,780
2276	2-9578-10	樹脂丸棒MC-40-495	5,000	5,160
2276	2-9578-11	樹脂丸棒MC-45-495	5,380	6,010
2276	2-9578-12	樹脂丸棒MC-50-495	5,400	6,040
2276	2-9578-13	樹脂丸棒MC-55-495	6,570	7,360
2276	2-9578-14	樹脂丸棒MC-60-495	7,740	8,650
2276	2-9578-15	樹脂丸棒MC-65-495	9,100	10,200
2276	2-9578-16	樹脂丸棒MC-70-495	10,300	11,500
2276	2-9578-17	樹脂丸棒MC-75-495	11,800	13,200
2276	2-9578-18	樹脂丸棒MC-80-495	13,400	15,000
2276	2-9578-19	樹脂丸棒MC-85-495	12,600	14,100
2276	2-9578-20	樹脂丸棒MC-90-495	16,700	18,700
2276	2-9578-21	樹脂丸棒MC-100-495	17,900	20,000
2276	2-9578-22	樹脂丸棒MC-110-495	21,700	24,300
2276	2-9578-23	樹脂丸棒MC-120-495	25,000	28,000
2276	2-9578-24	樹脂丸棒MC-130-495	29,300	32,800
2276	2-9578-25	樹脂丸棒MC-140-495	34,000	38,100
2276	2-9578-26	樹脂丸棒MC-150-495	32,600	36,500
2276	2-9578-27	樹脂丸棒MC-160-495	37,400	41,900
2276	2-9578-28	樹脂丸棒MC-170-495	42,200	47,300
2276	2-9578-29	樹脂丸棒MC-180-495	47,300	53,000
2276	2-9578-30	樹脂丸棒MC-190-495	52,700	59,000
2276	2-9578-31	樹脂丸棒MC-200-495	58,300	65,300
2276	2-9580-06	樹脂丸棒ABSN-20-495	530	550
2276	2-9580-07	樹脂丸棒ABSN-25-495	800	830
2276	2-9580-08	樹脂丸棒ABSN-30-495	1,020	1,100
2276	2-9580-09	樹脂丸棒ABSN-35-495	1,540	1,680
2276	2-9580-10	樹脂丸棒ABSN-40-495	1,830	1,990
2276	2-9580-11	樹脂丸棒ABSN-45-495	2,540	2,760
2276	2-9580-12	樹脂丸棒ABSN-50-495	2,820	3,080
2276	2-9580-14	樹脂丸棒ABSN-60-495	4,090	4,480
2276	2-9580-16	樹脂丸棒ABSN-70-495	5,610	6,150
2276	2-9580-18	樹脂丸棒ABSN-80-495	7,260	7,950
2276	2-9580-20	樹脂丸棒ABSN-90-495	10,200	11,200
2276	2-9580-21	樹脂丸棒ABSN-100-495	11,200	12,300
2276	2-9580-22	樹脂丸棒ABSN-110-495	14,600	16,000
2276	2-9580-23	樹脂丸棒ABSN-120-495	19,100	21,000
2276	2-9580-24	樹脂丸棒ABSN-130-495	20,400	22,400
2276	2-9580-25	樹脂丸棒ABSN-140-495	24,000	25,000
2276	2-9580-26	樹脂丸棒ABSN-150-495	27,000	29,600
2276	2-9580-27	樹脂丸棒ABSN-160-495	31,300	32,700
2276	2-9580-29	樹脂丸棒ABSN-180-495	39,600	42,700
2276	2-9580-31	樹脂丸棒ABSN-200-495	48,000	52,700
2276	2-9586-06	樹脂丸棒PC-20-495	1,420	1,780
2276	2-9586-07	樹脂丸棒PC-25-495	1,780	2,510
2276	2-9586-08	樹脂丸棒PC-30-495	2,560	3,540
2276	2-9586-09	樹脂丸棒PC-35-495	3,320	3,800
2276	2-9586-10	樹脂丸棒PC-40-495	4,330	6,040
2276	2-9586-11	樹脂丸棒PC-45-495	5,930	6,760
2276	2-9586-12	樹脂丸棒PC-50-495	6,720	7,690
2276	2-9586-14	樹脂丸棒PC-60-495	9,710	11,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2276	2-9586-16	樹脂丸棒PC-70-495	13,100	15,000
2276	2-9586-18	樹脂丸棒PC-80-495	17,100	19,600
2276	2-9586-20	樹脂丸棒PC-90-495	21,100	24,100
2276	2-9586-21	樹脂丸棒PC-100-495	26,500	30,300
2276	2-9586-23	樹脂丸棒PC-120-495	41,600	47,600
2276	2-9586-26	樹脂丸棒PC-150-495	59,400	68,000
2276	2-9586-29	樹脂丸棒PC-180-495	83,700	88,500
2276	2-9586-31	樹脂丸棒PC-200-495	103,000	109,000
2277	2-9589-06	樹脂丸棒PVC-20-1000	880	1,250
2277	2-9589-07	樹脂丸棒PVC-25-1000	1,440	2,050
2277	2-9589-08	樹脂丸棒PVC-30-1000	2,060	2,900
2277	2-9589-09	樹脂丸棒PVC-35-1000	3,370	4,800
2277	2-9589-10	樹脂丸棒PVC-40-1000	4,400	5,700
2277	2-9589-11	樹脂丸棒PVC-45-1000	5,890	7,200
2277	2-9589-12	樹脂丸棒PVC-50-1000	7,300	9,500
2277	2-9589-13	樹脂丸棒PVC-55-1000	8,950	11,700
2277	2-9589-14	樹脂丸棒PVC-60-1000	12,900	16,900
2277	2-9589-15	樹脂丸棒PVC-65-1000	14,100	18,400
2277	2-9589-16	樹脂丸棒PVC-70-1000	17,400	22,700
2277	2-9589-18	樹脂丸棒PVC-80-1000	23,700	30,900
2277	2-9589-20	樹脂丸棒PVC-90-1000	30,400	39,700
2277	2-9589-21	樹脂丸棒PVC-100-1000	37,600	49,000
2277	2-9589-23	樹脂丸棒PVC-120-1000	53,200	69,400
2277	2-9589-26	樹脂丸棒PVC-150-1000	81,200	106,000
2277	2-9579-06	樹脂丸棒MC-20-1000	3,500	3,900
2277	2-9579-07	樹脂丸棒MC-25-1000	5,450	6,100
2277	2-9579-08	樹脂丸棒MC-30-1000	7,980	8,920
2277	2-9579-09	樹脂丸棒MC-35-1000	8,870	9,910
2277	2-9579-10	樹脂丸棒MC-40-1000	9,430	10,600
2277	2-9579-11	樹脂丸棒MC-45-1000	10,200	11,400
2277	2-9579-12	樹脂丸棒MC-50-1000	10,400	11,600
2277	2-9579-13	樹脂丸棒MC-55-1000	12,400	13,900
2277	2-9579-14	樹脂丸棒MC-60-1000	14,600	16,300
2277	2-9579-15	樹脂丸棒MC-65-1000	17,200	19,300
2277	2-9579-16	樹脂丸棒MC-70-1000	19,400	21,700
2277	2-9579-17	樹脂丸棒MC-75-1000	22,300	25,000
2277	2-9579-18	樹脂丸棒MC-80-1000	25,300	28,300
2277	2-9579-19	樹脂丸棒MC-85-1000	23,800	26,600
2277	2-9579-20	樹脂丸棒MC-90-1000	31,500	35,300
2277	2-9579-21	樹脂丸棒MC-100-1000	33,800	37,900
2277	2-9579-22	樹脂丸棒MC-110-1000	40,900	45,800
2277	2-9579-23	樹脂丸棒MC-120-1000	47,200	52,900
2277	2-9579-24	樹脂丸棒MC-130-1000	55,300	61,900
2277	2-9579-25	樹脂丸棒MC-140-1000	64,200	71,900
2277	2-9579-26	樹脂丸棒MC-150-1000	61,500	68,900
2277	2-9579-27	樹脂丸棒MC-160-1000	70,600	79,100
2277	2-9579-28	樹脂丸棒MC-170-1000	79,600	89,200
2277	2-9579-29	樹脂丸棒MC-180-1000	89,200	99,900
2277	2-9579-30	樹脂丸棒MC-190-1000	99,400	111,000
2277	2-9579-31	樹脂丸棒MC-200-1000	110,000	123,000
2277	2-9581-06	樹脂丸棒ABS-N-20-1000	960	1,070
2277	2-9581-07	樹脂丸棒ABS-N-25-1000	1,460	1,660
2277	2-9581-08	樹脂丸棒ABS-N-30-1000	1,860	2,230
2277	2-9581-09	樹脂丸棒ABS-N-35-1000	2,800	3,330
2277	2-9581-10	樹脂丸棒ABS-N-40-1000	3,330	4,000
2277	2-9581-11	樹脂丸棒ABS-N-45-1000	4,620	5,540
2277	2-9581-12	樹脂丸棒ABS-N-50-1000	5,120	6,140
2277	2-9581-14	樹脂丸棒ABS-N-60-1000	7,440	8,960
2277	2-9581-16	樹脂丸棒ABS-N-70-1000	10,200	12,300
2277	2-9581-18	樹脂丸棒ABS-N-80-1000	13,200	15,900
2277	2-9581-20	樹脂丸棒ABS-N-90-1000	18,500	22,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2277	2-9581-21	樹脂丸棒ABS-N-100-1000	20,300	24,500
2277	2-9581-22	樹脂丸棒ABS-N-110-1000	26,500	32,000
2277	2-9581-23	樹脂丸棒ABS-N-120-1000	34,700	41,900
2277	2-9581-24	樹脂丸棒ABS-N-130-1000	37,100	44,800
2277	2-9581-25	樹脂丸棒ABS-N-140-1000	43,600	50,100
2277	2-9581-26	樹脂丸棒ABS-N-150-1000	49,000	59,100
2277	2-9581-27	樹脂丸棒ABS-N-160-1000	56,900	65,300
2277	2-9581-29	樹脂丸棒ABS-N-180-1000	72,000	85,500
2277	2-9581-31	樹脂丸棒ABS-N-200-1000	87,200	105,000
2277	2-9587-06	樹脂丸棒PC-20-1000	2,680	3,740
2277	2-9587-07	樹脂丸棒PC-25-1000	3,550	5,210
2277	2-9587-08	樹脂丸棒PC-30-1000	5,100	7,360
2277	2-9587-09	樹脂丸棒PC-35-1000	6,640	7,930
2277	2-9587-10	樹脂丸棒PC-40-1000	8,630	12,600
2277	2-9587-11	樹脂丸棒PC-45-1000	11,800	14,100
2277	2-9587-12	樹脂丸棒PC-50-1000	13,300	15,900
2277	2-9587-14	樹脂丸棒PC-60-1000	19,300	23,100
2277	2-9587-16	樹脂丸棒PC-70-1000	26,100	31,200
2277	2-9587-18	樹脂丸棒PC-80-1000	34,100	40,700
2277	2-9587-20	樹脂丸棒PC-90-1000	42,000	50,200
2277	2-9587-21	樹脂丸棒PC-100-1000	52,700	63,000
2277	2-9587-23	樹脂丸棒PC-120-1000	82,700	98,800
2277	2-9587-26	樹脂丸棒PC-150-1000	118,000	141,000
2277	2-9587-29	樹脂丸棒PC-180-1000	158,000	184,000
2277	2-9587-31	樹脂丸棒PC-200-1000	195,000	227,000
2281	6-607-01	ビニールフィルムシート 0.1	500	670
2281	6-607-02	ビニールフィルムシート 0.2	900	1,210
2281	6-607-03	ビニールフィルムシート 0.3	1,250	1,720
2281	6-607-04	ビニールフィルムシート 0.5	2,150	2,880
2281	6-607-05	ビニールフィルムシート 0.8	3,100	4,200
2281	4-1991-01	915×0.2×50m非フタル酸フィルム	18,000	20,000
2281	4-1991-02	915×0.3×50m非フタル酸フィルム	27,000	30,000
2281	4-1991-03	915×0.5×30m非フタル酸フィルム	27,000	30,000
2281	4-1991-04	915×1.0×10m非フタル酸フィルム	18,800	21,100
2281	4-1991-05	915×2.0×10m非フタル酸フィルム	37,500	42,000
2281	4-1991-06	1370×0.2×50非フタル酸フィルム	27,000	30,000
2281	4-1991-07	1370×0.3×30非フタル酸フィルム	24,300	27,000
2281	4-1991-08	1370×0.5×30非フタル酸フィルム	40,500	45,000
2281	4-1991-09	1370×1.0×10非フタル酸フィルム	28,200	31,600
2281	4-1991-10	1370×2.0×10非フタル酸フィルム	56,300	63,100
2281	4-1991-11	1830×0.2×50非フタル酸フィルム	36,000	40,000
2281	4-1991-12	1830×0.3×30非フタル酸フィルム	32,400	36,000
2281	4-1991-13	1830×0.5×30非フタル酸フィルム	54,000	60,000
2282	3-6231-01	超薄型吸音・遮音材 オトクイ1000	10,000	11,000
2282	3-6231-02	超薄型吸音・遮音材 オトクイ2000	20,000	22,000
2285	62-0865-49-22	検査書付 樹脂メッシュ 457-P	30,800	35,800
2285	62-0865-61-22	検査書付 樹脂メッシュ 305-P	14,200	19,200
2285	62-0865-68-22	検査書付 樹脂メッシュ 180-P	15,200	20,200
2285	62-0865-85-22	検査書付 樹脂メッシュ 109-P	11,600	16,600
2285	62-0866-25-22	検査書付 樹脂メッシュ508-Nナイロン	29,000	34,000
2285	62-0866-38-22	検査書付 樹脂メッシュ267-Nナイロン	17,400	22,400
2285	62-0866-48-22	検査書付 樹脂メッシュ180-Nナイロン	14,200	19,200
2285	62-0866-52-22	検査書付樹脂メッシュ 157-Nナイロン	12,400	17,400
2285	62-0866-63-22	検査書付樹脂メッシュ 122-Nナイロン	11,000	16,000
2285	2-9566-01	メッシュナイロン3300μ	12,900	14,200
2285	2-9566-02	メッシュナイロン1000μ	8,100	8,900
2285	2-9566-03	メッシュナイロン500μ	8,100	8,900
2285	2-9566-04	メッシュナイロン250μ	8,100	8,900
2285	2-9566-05	メッシュナイロン100μ	10,800	11,800
2285	2-9566-06	メッシュナイロン1μ	46,000	48,500
2285	2-9568-01	メッシュPP3360μ	16,300	18,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2285	2-9568-02	メッシュPP1000 μ	14,700	16,900
2285	2-9568-03	メッシュPP500 μ	7,500	8,700
2285	2-9568-04	メッシュPP250 μ	12,300	14,100
2285	2-9568-05	メッシュPP105 μ	9,800	11,300
2288	3-3069-01	ナイロンメッシュPA-5 μ	40,300	42,900
2288	3-3069-02	ナイロンメッシュPA-11 μ	38,300	40,900
2288	3-3069-03	ナイロンメッシュPA-15 μ	36,000	38,500
2288	3-3069-04	ナイロンメッシュPA-20 μ	34,000	36,500
2288	3-3069-05	ナイロンメッシュPA-25 μ	31,800	34,300
2289	4-1363-01	W915-t1 ビニールシート	3,150	3,500
2289	4-1363-02	W915-t2 ビニールシート	6,290	7,000
2289	4-1363-03	W915-t3 ビニールシート	9,430	9,700
2289	4-1364-01	W1000-t1 ビニールシート	3,890	4,300
2289	4-1364-02	W1000-t2 ビニールシート	7,140	8,600
2289	4-1364-03	W1000-t3 ビニールシート	11,600	12,900
2289	4-2002-01	E2500FYW-5m タポリンシート	16,500	19,000
2289	4-2002-02	E2500FYW-10m タポリンシート	30,900	35,600
2289	4-2002-03	E2500FYW-50m タポリンシート	95,500	110,000
2289	4-2002-04	E6000FYW-5m タポリンシート	27,300	31,400
2289	4-2002-05	E6000FYW-10m タポリンシート	50,900	58,500
2289	4-2002-06	E6000FYW-30m タポリンシート	110,000	127,000
2289	4-2003-01	esheet2505m タポリンシート	15,500	17,800
2289	4-2003-02	esheet25010m タポリンシート	29,100	33,500
2289	4-2003-03	esheet25050m タポリンシート	84,500	97,200
2289	4-2004-01	esheet3605m タポリンシート	17,700	20,400
2289	4-2004-02	esheet36010m タポリンシート	32,700	37,600
2289	4-2004-03	esheet36050m タポリンシート	107,000	122,000
2289	4-2005-01	esheet5005m タポリンシート	22,500	26,000
2289	4-2005-02	esheet50010m タポリンシート	41,800	48,200
2289	4-2005-03	esheet50030m タポリンシート	87,300	100,000
2291	2-359-01	ニチアスソフトシールNo. 9096-03	10,600	11,700
2291	2-359-02	ニチアスソフトシールNo. 9096-06	10,600	11,700
2291	2-359-03	ニチアスソフトシールNo. 9096-09	10,600	11,700
2291	2-359-04	ニチアスソフトシールNo. 9096-12	10,600	11,700
2291	3-2361-01	ゴアハイパーシートガスケツトHS-1	12,600	15,100
2291	3-2361-02	ゴアハイパーシートガスケツトHS-1.5	15,200	18,300
2291	3-2361-03	ゴアハイパーシートガスケツトHS-2	18,900	22,700
2291	3-2361-04	ゴアハイパーシートガスケツトHS-3	28,400	34,100
2291	3-2361-05	ゴアハイパーシートガスケツトHS-5	46,200	55,400
2291	89-0065-66	16000365①パラフィン48~50 $^{\circ}$ C	2,400	2,500
2291	89-0065-67	16000395①パラフィン54~56 $^{\circ}$ C	2,400	2,500
2291	89-0065-68	16000405①パラフィン56~58 $^{\circ}$ C	2,400	2,500
2291	89-0065-70	16000485①流動パラフィン	1,500	1,700
2291	4-1762-01	14-5201 発泡スチロール	200	220
2291	4-1762-02	14-5202 発泡スチロール	270	300
2291	4-1762-03	14-5203 発泡スチロール	400	440
2291	4-1762-04	14-5204 発泡スチロール	500	550
2291	4-1762-05	14-5205 発泡スチロール	800	900
2291	4-1762-06	14-5206 発泡スチロール	1,050	1,200
2291	4-1762-07	14-5207 発泡スチロール	1,450	1,600
2291	4-1762-08	14-5208 発泡スチロール	2,550	2,900
2291	4-1762-09	14-5210 発泡スチロール	5,100	5,800
2292	2-9289-11	板材B-1001 1 \times 300 \times 300	750	830
2292	2-9289-12	板材B-1001 1 \times 500 \times 500	1,630	1,810
2292	2-9289-13	板材B-1001 1 \times 1000 \times 1000	4,000	4,820
2292	2-9290-11	板材B-1001 2 \times 300 \times 300	830	930
2292	2-9290-12	板材B-1001 2 \times 500 \times 500	1,800	2,000
2292	2-9290-13	板材B-1001 2 \times 1000 \times 1000	4,400	5,300
2292	2-9291-11	板材B-1001 3 \times 300 \times 300	900	1,000
2292	2-9291-12	板材B-1001 3 \times 500 \times 500	1,930	2,130
2292	2-9291-13	板材B-1001 3 \times 1000 \times 1000	4,700	5,650

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2292	2-9292-11	板材B-1001 5×300×300	1,230	1,360
2292	2-9292-12	板材B-1001 5×500×500	2,780	3,080
2292	2-9292-13	板材B-1001 5×1000×1000	7,850	9,430
2292	2-9293-11	板材NEO-180 1×300×300	830	930
2292	2-9293-12	板材NEO-180 1×500×500	1,800	2,000
2292	2-9293-13	板材NEO180 1×1000×1000	4,680	5,630
2292	2-9294-11	板材NEO-180 2×300×300	1,050	1,180
2292	2-9294-12	板材NEO-180 2×500×500	2,400	2,650
2292	2-9294-13	板材NEO180 2×1000×1000	7,000	8,420
2292	2-9295-11	板材NEO-180 3×300×300	1,230	1,360
2292	2-9295-12	板材NEO-180 3×500×500	2,800	3,100
2292	2-9295-13	板材NEO180 3×1000×1000	8,450	10,200
2292	2-9296-11	板材NEO-180 5×300×300	1,780	1,980
2292	2-9296-12	板材NEO-180 5×500×500	4,300	4,750
2292	2-9296-13	板材NEO180 5×1000×1000	14,000	16,800
2292	2-9297-11	板材180-45 1×300×300	950	1,050
2292	2-9297-12	板材180-45 1×500×500	2,100	2,320
2292	2-9297-13	板材180-45 1×1000×1000	5,250	6,300
2292	2-9298-11	板材180-45 2×300×300	1,300	1,450
2292	2-9298-12	板材180-45 2×500×500	3,000	3,300
2292	2-9298-13	板材180-45 2×1000×1000	8,280	9,960
2292	2-9299-11	板材180-45 3×300×300	1,530	1,710
2292	2-9299-12	板材180-45 3×500×500	3,620	3,990
2292	2-9299-13	板材180-45 3×1000×1000	10,500	12,600
2292	2-9300-11	板材180-45 5×300×300	2,280	2,530
2292	2-9300-12	板材180-45 5×500×500	5,580	6,160
2292	2-9300-13	板材180-45 5×1000×1000	17,400	20,900
2294	6-853-02	フッ素ゴム板 250X250X1	3,600	4,320
2294	6-853-03	フッ素ゴム板 250X250X1.5	5,300	6,360
2294	6-853-04	フッ素ゴム板 250×250×2	7,300	8,780
2294	6-853-05	フッ素ゴム板 250X250X3	10,800	13,000
2294	6-853-06	フッ素ゴム板 250X250X4	12,000	14,400
2294	6-853-07	フッ素ゴム板 250X250X5	16,800	20,200
2294	6-854-02	フッ素ゴム板 300X300X1	5,800	6,970
2294	6-854-03	フッ素ゴム板 300X300X1.5	9,600	11,500
2294	6-854-04	フッ素ゴム板 300X300X2	11,600	15,300
2294	6-854-05	フッ素ゴム板 300X300X3	17,600	23,000
2294	6-854-06	フッ素ゴム板 300X300X4	22,000	26,400
2294	6-854-07	フッ素ゴム板 300X300X5	26,500	31,800
2294	6-855-02	フッ素ゴム板 250X500X1	7,200	9,540
2294	6-855-03	フッ素ゴム板 250X500X1.5	11,000	13,200
2294	6-855-04	フッ素ゴム板 250X500X2	14,200	17,100
2294	6-855-05	フッ素ゴム板 250X500X3	21,600	25,900
2294	6-855-06	フッ素ゴム板 250X500X4	24,000	28,800
2294	6-855-07	フッ素ゴム板 250X500X5	33,600	40,300
2294	6-856-01	フッ素ゴム板 500X500X0.5	14,000	18,400
2294	6-856-02	フッ素ゴム板 500X500X1	13,000	17,300
2294	6-856-03	フッ素ゴム板 500X500X1.5	20,000	24,000
2294	6-856-04	フッ素ゴム板 500X500X2	26,000	31,200
2294	6-856-05	フッ素ゴム板 500X500X3	38,500	46,200
2294	6-856-06	フッ素ゴム板 500X500X4	48,000	57,600
2294	6-856-07	フッ素ゴム板 500X500X5	68,000	81,600
2294	4-1373-01	□300×6 フッ素ゴムシート	24,700	32,900
2294	4-1373-02	□300×7 フッ素ゴムシート	31,200	41,500
2294	4-1373-03	□300×8 フッ素ゴムシート	33,000	43,900
2294	4-1373-04	□300×10 フッ素ゴムシート	41,100	54,700
2294	4-1373-05	□300×15 フッ素ゴムシート	63,800	84,900
2294	4-1373-06	□300×20 フッ素ゴムシート	84,900	113,000
2294	4-1373-07	□300×25 フッ素ゴムシート	106,000	141,000
2294	4-1373-08	□300×30 フッ素ゴムシート	124,000	165,000
2294	4-1374-01	□500×6 フッ素ゴムシート	67,200	89,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2294	4-1374-02	□500×7 フッ素ゴムシート	80,700	107,000
2294	4-1374-03	□500×8 フッ素ゴムシート	87,200	116,000
2294	4-1374-04	□500×10 フッ素ゴムシート	111,000	148,000
2294	4-1374-05	□500×15 フッ素ゴムシート	172,000	229,000
2294	4-1374-06	□500×20 フッ素ゴムシート	229,000	305,000
2294	4-1374-07	□500×25 フッ素ゴムシート	286,000	380,000
2294	4-1374-08	□500×30 フッ素ゴムシート	343,000	456,000
2295	6-9085-12	極薄SRシート 0.10×500角	4,500	5,410
2295	6-9085-13	極薄SRシート 0.20×500角	4,500	5,410
2295	6-9085-14	極薄SRシート 0.30×500角	4,500	5,410
2295	6-9086-12	極薄SRシート 0.10×500×10m	76,000	91,400
2295	6-9086-13	極薄SRシート 0.20×500×10m	76,000	91,400
2295	6-9086-14	極薄SRシート 0.30×500×10m	76,000	91,400
2295	4-1371-01	□300×6 シリコンゴムシート	7,310	8,040
2295	4-1371-02	□300×7 シリコンゴムシート	8,540	9,410
2295	4-1371-03	□300×8 シリコンゴムシート	9,760	10,700
2295	4-1371-04	□300×9 シリコンゴムシート	11,000	12,100
2295	4-1371-05	□300×10 シリコンゴムシート	12,200	13,400
2295	4-1371-06	□300×12 シリコンゴムシート	13,900	15,300
2295	4-1371-07	□300×15 シリコンゴムシート	16,700	18,400
2295	4-1371-08	□300×20 シリコンゴムシート	23,100	25,400
2295	4-1371-09	□300×25 シリコンゴムシート	28,900	31,800
2295	4-1371-10	□300×30 シリコンゴムシート	34,700	38,200
2295	4-1372-01	□500×6 シリコンゴムシート	16,500	18,200
2295	4-1372-02	□500×7 シリコンゴムシート	19,200	21,100
2295	4-1372-03	□500×8 シリコンゴムシート	22,000	24,200
2295	4-1372-04	□500×9 シリコンゴムシート	24,700	27,200
2295	4-1372-05	□500×10 シリコンゴムシート	27,500	30,300
2295	4-1372-06	□500×12 シリコンゴムシート	30,000	33,000
2295	4-1372-07	□500×15 シリコンゴムシート	37,600	41,400
2295	4-1372-08	□500×20 シリコンゴムシート	50,000	55,000
2295	4-1372-09	□500×25 シリコンゴムシート	62,700	69,000
2295	4-1372-10	□500×30 シリコンゴムシート	75,000	82,500
2296	3-9630-01	導電性シリコーンゴム 300-1	11,400	12,500
2296	3-9630-02	導電性シリコーンゴム 300-2	12,600	13,900
2296	3-9630-03	導電性シリコーンゴム 300-3	15,600	17,200
2297	3-3219-01	シートSi-500-黒-□500-1	10,800	13,000
2297	3-3219-03	シートSi-500-黒-□500-3	19,700	23,700
2297	3-3219-04	シートSi-500-黒-□500-5	38,450	46,200
2298	5-3030-01	シリコシートRA 300mm角X2mmt	2,650	2,860
2298	5-3030-02	シリコシートRA 300mm角X3mmt	4,000	4,300
2298	5-3030-03	シリコシートRA 300mm角X4mmt	4,850	5,210
2298	5-3030-04	シリコシートRA 300mm角X5mmt	5,700	6,130
2298	5-3031-01	シリコシートRA 500mm角X2mmt	7,000	7,540
2298	5-3031-02	シリコシートRA 500mm角×3mmt	9,200	9,870
2298	5-3031-03	シリコシートRA 500mm角X4mmt	10,000	10,700
2298	5-3031-04	シリコシートRA 500mm角X5mmt	10,200	10,900
2298	5-3032-01	シリコフォーム1000X3000 5t	47,300	50,700
2298	5-3032-02	シリコフォーム1000X3000 10t	88,600	95,000
2298	5-3033-01	シリコマット 500X1200X3tmm	29,500	31,700
2298	5-3033-02	シリコマット 500X1200X8tmm	50,600	54,200
2298	3-2296-01	シートSi-300-赤-□500-1	6,110	7,330
2298	3-2296-02	シートSi-300-赤-□500-2	8,330	10,000
2298	3-2296-03	シートSi-300-赤-□500-3	10,600	12,700
2298	3-2296-04	シートSi-300-赤-□500-5	20,600	24,700
2298	3-2296-15	Si-300-赤-□500-10	30,000	36,000
2298	3-2296-06	シートSi-300-赤-□千-1	24,500	29,400
2298	3-2296-07	シートSi-300-赤-□千-2	33,400	40,100
2298	3-2296-08	シートSi-300-赤-□千-3	42,200	50,600
2298	3-2296-09	シートSi-300-赤-□千-5	82,200	98,600
2298	3-2296-20	Si-300-赤-□1000-10	120,000	144,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2298	3-2297-01	シートSi-300-黒-□500-1	6,110	7,330
2298	3-2297-02	シートSi-300-黒-□500-2	8,330	10,000
2298	3-2297-03	シートSi-300-黒-□500-3	10,600	12,700
2298	3-2297-04	シートSi-300-黒-□500-5	20,600	24,700
2298	3-2297-15	Si-300-黒-□500-10	30,000	36,000
2298	3-2297-06	シートSi-300-黒-□千-1	24,500	29,400
2298	3-2297-07	シートSi-300-黒-□千-2	33,400	40,100
2298	3-2297-08	シートSi-300-黒-□千-3	42,200	50,600
2298	3-2297-09	シートSi-300-黒-□千-5	82,200	98,600
2298	3-2297-20	Si-300-黒-□1000-10	120,000	144,000
2298	3-2298-01	シートSi-300-白-□500-1	6,720	8,060
2298	3-2298-02	シートSi-300-白-□500-2	9,170	11,000
2298	3-2298-03	シートSi-300-白-□500-3	11,700	14,000
2298	3-2298-04	シートSi-300-白-□500-5	22,700	27,200
2298	3-2298-15	Si-300-白-□500-10	33,000	39,600
2298	3-2298-06	シートSi-300-白-□千-1	26,900	32,300
2298	3-2298-07	シートSi-300-白-□千-2	36,700	44,000
2298	3-2298-08	シートSi-300-白-□千-3	46,500	55,800
2298	3-2298-09	シートSi-300-白-□千-5	90,400	108,000
2298	3-2298-20	Si-300-白-□1000-10	132,000	158,000
2298	3-2305-01	シートSi-800-黒-□500-1	7,050	8,480
2298	3-2305-02	シートSi-800-黒-□500-2	9,850	11,800
2298	3-2305-03	シートSi-800-黒-□500-3	12,700	15,300
2298	3-2305-04	シートSi-800-黒-□500-5	24,900	29,900
2298	3-2305-15	Si-800-黒-□500-10	36,100	43,300
2298	3-2305-06	シートSi-800-黒-□1000-1	28,100	33,700
2298	3-2305-07	シートSi-800-黒-□1000-2	39,400	47,300
2298	3-2305-08	シートSi-800-黒-□1000-3	50,600	60,700
2298	3-2305-09	シートSi-800-黒-□1000-5	99,400	119,000
2298	3-2305-20	Si-800-黒-□1000-10	114,000	137,000
2298	3-2306-01	シートSE-800-黒-□500-1	4,700	5,650
2298	3-2306-02	シートSE-800-黒-□500-2	6,580	7,910
2298	3-2306-03	シートSE-800-黒-□500-3	8,450	10,200
2298	3-2306-04	シートSE-800-黒-□500-5	16,000	19,200
2298	3-2306-15	SE-800-黒-□500-10	23,500	28,200
2298	3-2306-06	シートSE-800-黒-□1000-1	18,800	22,600
2298	3-2306-07	シートSE-800-黒-□1000-2	26,300	31,600
2298	3-2306-08	シートSE-800-黒-□1000-3	33,800	40,600
2298	3-2306-09	シートSE-800-黒-□1000-5	63,800	76,600
2298	3-2306-20	SE-800-黒-□1000-10	93,800	113,000
2300	3-3218-03	シリコンスポンジ紐丸-φ5	200	370
2300	3-3218-04	シリコンスポンジ紐丸-φ6	300	410
2300	3-3218-05	シリコンスポンジ紐丸-φ7	400	510
2300	3-3218-06	シリコンスポンジ紐丸-φ8	530	650
2300	3-3218-07	シリコンスポンジ紐丸-φ9	650	780
2300	3-3218-08	シリコンスポンジ紐丸-φ10	840	1,030
2300	3-3218-09	シリコンスポンジ紐丸-φ13	1,240	1,510
2300	3-3218-10	シリコンスポンジ紐丸-φ15	1,900	2,290
2300	3-3218-11	シリコンスポンジ紐丸-φ20	2,900	3,480
2300	3-3218-26	シリコンスポンジ紐角-3×10	330	490
2300	3-3218-27	シリコンスポンジ紐角-3×15	490	590
2300	3-3218-28	シリコンスポンジ紐角-3×20	600	780
2300	3-3218-29	シリコンスポンジ紐角-3×25	750	920
2300	3-3218-30	シリコンスポンジ紐角-3×30	990	1,200
2300	3-3218-31	シリコンスポンジ紐角-3×40	1,360	1,640
2300	3-3218-32	シリコンスポンジ紐角-3×50	1,680	2,020
2300	3-3218-33	シリコンスポンジ紐角-5×5	270	460
2300	3-3218-34	シリコンスポンジ紐角-5×10	550	680
2300	3-3218-35	シリコンスポンジ紐角-5×15	810	990
2300	3-3218-36	シリコンスポンジ紐角-5×20	990	1,190
2300	3-3218-37	シリコンスポンジ紐角-5×25	1,320	1,610

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2300	3-3218-38	シリコーンスポンジ紐角-5×30	1,430	1,720
2300	3-3218-39	シリコーンスポンジ紐角-5×40	2,000	2,400
2300	3-3218-40	シリコーンスポンジ紐角-5×50	2,520	3,040
2300	3-3218-41	シリコーンスポンジ紐角-6×10	600	730
2300	3-3218-42	シリコーンスポンジ紐角-6×15	990	1,200
2300	3-3218-43	シリコーンスポンジ紐角-6×20	1,210	1,460
2300	3-3218-44	シリコーンスポンジ紐角-6×25	1,370	1,640
2300	3-3218-45	シリコーンスポンジ紐角-6×30	1,800	2,180
2300	3-3218-46	シリコーンスポンジ紐角-7×10	770	930
2300	3-3218-47	シリコーンスポンジ紐角-7×15	1,100	1,340
2300	3-3218-48	シリコーンスポンジ紐角-7×20	1,430	1,730
2300	3-3218-49	シリコーンスポンジ紐角-8×8	660	800
2300	3-3218-50	シリコーンスポンジ紐角-8×10	770	940
2300	3-3218-51	シリコーンスポンジ紐角-8×15	1,210	1,460
2300	3-3218-52	シリコーンスポンジ紐角-8×20	1,650	1,990
2300	3-3218-53	シリコーンスポンジ紐角-8×25	1,870	2,240
2300	3-3218-54	シリコーンスポンジ紐角-8×30	2,400	2,890
2300	3-3218-55	シリコーンスポンジ紐角-10×10	880	1,060
2300	3-3218-56	シリコーンスポンジ紐角-10×15	1,540	1,850
2300	3-3218-57	シリコーンスポンジ紐角-10×20	1,980	2,380
2300	3-3218-58	シリコーンスポンジ紐角-10×25	2,530	3,040
2300	3-3218-59	シリコーンスポンジ紐角-10×30	3,080	3,700
2300	3-3218-60	シリコーンスポンジ紐角-10×40	3,630	4,360
2300	3-3218-61	シリコーンスポンジ紐角-10×50	5,000	6,000
2300	3-3218-62	シリコーンスポンジ紐角-12×12	1,430	1,720
2300	3-3218-63	シリコーンスポンジ紐角-12×15	1,870	2,260
2300	3-3218-64	シリコーンスポンジ紐角-12×20	2,530	3,050
2300	3-3218-65	シリコーンスポンジ紐角-12×25	3,000	3,600
2300	3-3218-66	シリコーンスポンジ紐角-12×30	3,600	4,330
2300	3-3218-67	シリコーンスポンジ紐角-12×40	4,800	5,780
2300	3-3218-68	シリコーンスポンジ紐角-15×15	2,310	2,790
2300	3-3218-69	シリコーンスポンジ紐角-15×20	3,080	3,700
2300	3-3218-70	シリコーンスポンジ紐角-15×25	3,850	4,640
2300	3-3218-71	シリコーンスポンジ紐角-15×30	4,400	5,290
2300	3-3218-72	シリコーンスポンジ紐角-15×35	5,500	6,610
2300	3-3218-73	シリコーンスポンジ紐角-15×40	6,000	7,200
2300	3-3218-74	シリコーンスポンジ紐角-18×18	3,300	3,980
2300	3-3218-75	シリコーンスポンジ紐角-20×20	3,960	4,750
2300	3-3218-76	シリコーンスポンジ紐角-20×25	5,060	6,070
2300	3-3218-77	シリコーンスポンジ紐角-20×30	6,160	7,390
2300	3-3218-78	シリコーンスポンジ紐角-20×35	6,820	8,180
2300	3-3218-79	シリコーンスポンジ紐角-20×40	7,700	9,240
2300	3-3218-80	シリコーンスポンジ紐角-25×25	6,400	7,690
2300	3-3218-81	シリコーンスポンジ紐角-25×30	7,600	9,130
2300	3-3218-82	シリコーンスポンジ紐角-25×40	9,800	11,800
2300	3-3218-83	シリコーンスポンジ紐角-30×30	9,240	11,100
2300	3-3218-84	シリコーンスポンジ紐角-30×40	11,800	14,200
2300	3-3218-12	シリコーンスポンジ紐甲丸-7×6	380	460
2300	3-3218-13	シリコーンスポンジ紐甲丸-8×7	530	650
2300	3-3218-14	シリコーンスポンジ紐甲丸-9×12	1,000	1,210
2300	3-3218-15	シリコーンスポンジ紐甲丸-10×6	550	670
2300	3-3218-16	シリコーンスポンジ紐甲丸-10×8	750	920
2300	3-3218-17	シリコーンスポンジ紐甲丸-10×10	900	1,090
2300	3-3218-18	シリコーンスポンジ紐甲丸-13×10	1,200	1,450
2300	3-3218-19	シリコーンスポンジ紐甲丸-13×15	1,800	2,180
2300	3-3218-20	シリコーンスポンジ紐甲丸-15×10	1,300	1,570
2300	3-3218-21	シリコーンスポンジ紐甲丸-15×12	1,600	1,930
2300	3-3218-22	シリコーンスポンジ紐甲丸-15×15	2,020	2,440
2300	3-3218-23	シリコーンスポンジ紐甲丸-20×15	2,800	3,360
2300	3-3218-24	シリコーンスポンジ紐甲丸-20×20	3,800	4,580
2300	3-3218-25	シリコーンスポンジ紐甲丸-30×20	5,600	6,730

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2301	3-2316-01	シリコンゴム丸紐丸φ2	120	150
2301	3-2316-02	シリコンゴム丸紐丸φ3	180	230
2301	3-2316-03	シリコンゴム丸紐丸φ4	280	340
2301	3-2316-04	シリコンゴム丸紐丸φ5	410	510
2301	3-2316-05	シリコンゴム丸紐丸φ6	520	630
2301	3-2316-06	シリコンゴム丸紐丸φ7	660	800
2301	3-2316-07	シリコンゴム丸紐丸φ8	910	1,100
2301	3-2316-08	シリコンゴム丸紐丸φ9	1,080	1,310
2301	3-2316-09	シリコンゴム丸紐丸φ10	1,320	1,600
2301	3-2316-10	シリコンゴム丸紐丸φ12	1,740	2,090
2301	4-2124-01	角3×10 フッ素ゴムスポンジ紐	2,380	2,860
2301	4-2124-02	角5×10 フッ素ゴムスポンジ紐	3,580	4,300
2301	4-2124-03	角5×15 フッ素ゴムスポンジ紐	5,300	6,360
2301	4-2124-04	角10×10 フッ素ゴムスポンジ紐	7,260	8,720
2301	4-2124-05	角10×15 フッ素ゴムスポンジ紐	9,900	11,900
2301	4-2124-06	角10×20 フッ素ゴムスポンジ紐	14,200	17,000
2301	4-2124-07	丸5 フッ素ゴムスポンジ紐	1,440	1,740
2301	4-2124-08	丸6 フッ素ゴムスポンジ紐	2,260	2,720
2301	4-2124-09	丸8 フッ素ゴムスポンジ紐	3,640	4,380
2301	4-2124-10	丸10 フッ素ゴムスポンジ紐	5,940	7,140
2301	3-9492-01	クロロプレンスポンジ角紐 W10×t3	470	540
2301	3-9492-02	クロロプレンスポンジ角紐 W15×t3	490	560
2301	3-9492-03	クロロプレンスポンジ角紐 W20×t3	580	650
2301	3-9492-04	クロロプレンスポンジ角紐 W25×t3	600	670
2301	3-9492-05	クロロプレンスポンジ角紐 W30×t3	650	720
2301	3-9492-07	クロロプレンスポンジ角紐 W40×t3	740	830
2301	3-9493-01	クロロプレンスポンジ角紐 W10×t4	490	560
2301	3-9493-05	クロロプレンスポンジ角紐 W30×t4	690	780
2301	3-9494-01	クロロプレンスポンジ角紐 W10×t5	510	580
2301	3-9494-02	クロロプレンスポンジ角紐 W15×t5	560	630
2301	3-9494-03	クロロプレンスポンジ角紐 W20×t5	650	720
2301	3-9494-04	クロロプレンスポンジ角紐 W25×t5	710	800
2301	3-9494-05	クロロプレンスポンジ角紐 W30×t5	760	850
2301	3-9494-06	クロロプレンスポンジ角紐 W35×t5	850	940
2301	3-9494-07	クロロプレンスポンジ角紐 W40×t5	890	980
2301	3-9494-08	クロロプレンスポンジ角紐 W50×t5	1,000	1,110
2301	3-9495-03	クロロプレンスポンジ角紐 W20×t6	690	780
2301	3-9495-04	クロロプレンスポンジ角紐 W25×t6	760	850
2301	3-9495-07	クロロプレンスポンジ角紐 W40×t6	980	1,090
2301	3-9507-01	クロロプレンスポンジ角紐 W10×t10	600	670
2301	3-9507-02	クロロプレンスポンジ角紐 W15×t10	710	800
2301	3-9507-03	クロロプレンスポンジ角紐 W20×t10	850	940
2301	3-9507-04	クロロプレンスポンジ角紐 W25×t10	940	1,050
2301	3-9507-05	クロロプレンスポンジ角紐 W30×t10	1,100	1,220
2303	1-440-01	シリコン オリング2. 8-1. 9 10個	150	160
2303	1-440-02	シリコン オリング3. 8-1. 9 10個	150	160
2303	1-440-03	シリコン オリング4. 8-1. 9 10個	150	160
2303	1-440-05	シリコン オリング6. 8-1. 9 10個	170	180
2303	1-440-06	シリコン オリング7. 8-1. 9 10個	170	180
2303	1-440-08	シリコン オリング9. 8-1. 9 10個	170	180
2303	1-440-09	シリコン オリング10. 8-2. 4	230	240
2303	1-440-10	シリコンオリング11. 8-2. 4 10個	230	240
2303	1-440-13	シリコンオリング15. 8-2. 4 10個	290	300
2303	1-440-14	シリコンオリング17. 8-2. 4 10個	290	300
2303	1-3378-01	PFA被覆オリング P-6	1,430	1,660
2303	1-3378-02	PFA被覆オリング P-7	1,860	2,140
2303	1-3378-03	PFA被覆オリング P-9	1,860	2,140
2303	1-3378-04	PFA被覆オリング P-10	1,860	2,140
2303	1-3378-05	PFA被覆オリング P-12	1,860	2,140
2303	1-3378-06	PFA被覆オリング P-14	1,860	2,140
2303	1-3378-07	PFA被覆オリング P-15	2,288	2,640

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2303	1-3378-08	PFA被覆Oリング P-16	2,288	2,640
2303	1-3378-09	PFA被覆Oリング P-18	2,288	2,640
2307	3-1985-01	人肌のゲル原液H0-100	1,100	1,500
2307	3-1986-01	人肌のゲル原液H5-100	1,100	1,500
2307	3-1987-01	人肌のゲル原液H15-100	1,100	1,500
2307	4-1764-01	1906780 木切れ	7,900	8,600
2307	4-1765-01	1197114 ひのき棒	1,200	1,250
2307	4-1765-04	1201132 ひのき棒	1,650	1,700
2307	4-1765-05	1201862 ひのき棒	2,100	2,400
2307	4-1765-06	1202958 ひのき棒	2,350	2,700
2307	4-1765-07	1203688 ひのき棒	3,700	4,300
2307	4-1765-08	1204054 ひのき棒	4,400	5,200
2307	4-1765-09	1204419 ひのき棒	6,000	7,000
2308	2-4067-01	標準ガス(プッシュ缶タイプ) メタン	9,800	10,300
2308	2-4067-02	標準ガス(プッシュ缶タイプ) エタン	9,800	10,300
2308	2-4067-03	標準ガス(プッシュ缶タイプ) エチレン	9,800	10,300
2308	2-4067-21	標準ガス(プッシュ缶タイプ) 水素	9,800	10,300
2308	2-4067-22	標準ガス(プッシュ缶タイプ) 酸素	9,800	10,300
2308	2-4067-23	標準ガス(プッシュ缶タイプ) 窒素	9,800	10,300
2308	2-4067-25	標準ガス(プッシュ缶タイプ) ヘリウム	9,800	10,300
2308	2-4067-26	標準ガス(プッシュ缶タイプ) アルゴン	9,800	10,300
2308	2-4067-29	標準ガス(プッシュ缶タイプ) 一酸化炭素	9,800	10,300
2308	2-4067-30	標準ガス(プッシュ缶タイプ) 二酸化炭素	9,800	10,300
2308	2-4067-31	標準ガス(プッシュ缶タイプ) 亜酸化窒素	9,800	10,300
2308	2-4067-33	標準ガス(プッシュ缶タイプ) O2 N2	28,000	30,000
2308	3-5536-01	圧力調整器CR10-2ホース口	30,000	31,500
2308	3-5536-02	圧力調整器CR10-2Rc1/8	30,000	31,500
2308	2-4069-01	シリンジ採取コネクタ 採取コネクタ	7,500	7,900
2308	2-4069-02	シリンジ採取コネクタ交換セプタム25入	3,000	3,200
2308	2-4070-01	ガス量調節器	12,000	12,600
2308	2-4071-01	ガス抜きブライヤー	3,000	3,200
2309	2-9146-01	耐熱シリコンオイルASO-100	9,300	12,800
2309	2-9146-02	シリコンオイルASO-100-15KG	132,700	183,000
2310	1-1308-05	シリコンフルードBSFMA100 1k	9,450	9,460
2310	6-379-22	シリコンオイルTSF458-100	22,400	30,700
2312	2-7993-02	不凍液(A-ブライン) SB-EG	12,200	13,300
2312	5-5657-01	不凍液 ナイブラインNFP	16,900	17,900
2312	63-1271-57	NFP 不凍液ナイブラインドラム缶ピンク	187,000	198,000
2312	5-5657-02	不凍液ナイブラインZ1	16,800	18,400
2312	63-1271-58	Z1 不凍液ナイブラインドラム缶 ブルー	176,000	193,000
2312	5-5657-03	RH不凍液 エチレングリコール/ブルー	16,800	18,200
2312	5-5657-04	G1不凍液 エチレングリコール/グリーン	20,400	20,800
2313	7-263-04	ナフロンペースト 65cc	6,500	7,150
2314	1-5587-01	シリコングリース91003 真空・絶縁用	2,800	4,800
2314	3-6602-01	420mlリチウムグリース No.2 20本	5,600	7,900
2315	1-5584-01	PTFE配合多目的グリース 21030	1,600	1,800
2315	1-5584-02	PTFE配合多目的グリース 41160	3,400	3,900
2315	1-5584-03	PTFE配合多目的グリース 00580	3,400	3,900
2315	1-5584-04	PTFE配合多目的グリース 41050	18,000	21,000
2315	1-5584-05	PTFE配合多目的グリース 41030	96,000	115,000
2315	3-9270-01	真空用グリース AS-VG	1,650	1,860
2315	1-8092-01	耐水・耐酸性グリーススプレー FGS	1,300	1,340
2315	1-8091-01	高潤滑・耐熱グリーススプレー SGS	2,200	2,240
2317	6-5017-01	アロンセラミックD(接着剤) 150g	3,500	4,000
2317	6-5017-02	アロンセラミックD(接着剤) 1kg	24,000	27,000
2317	1-6268-01	エポキシ系接着剤ベストン PM-4	4,000	4,800
2318	1-6614-01	シリコン接着剤 TSE3941	4,350	4,450
2318	6-377-01	液状シリコンTSE382C 100g	1,900	1,940
2318	6-377-02	液状シリコンTSE392C 100g	3,000	3,060
2318	6-377-08	液状シリコン TSE387W 100g	2,200	2,240
2318	6-377-09	液状シリコン TSE389C 100g	2,450	2,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2318	6-377-10	液状シリコーン TSE397C 100g	3,350	3,410
2318	6-377-11	液状シリコーンTSE399C 100g	3,750	3,820
2318	6-377-12	液状シリコーンTSE3826 100g	2,400	2,440
2318	6-377-13	液状シリコーン TSE322 100g	5,600	5,700
2321	1-8093-01	マルチパーパスオイルスプレー FOS	1,300	1,340
2322	6-376-01	シリコンスプレー KF96SP 420g	1,600	2,600
2322	3-4847-01	パーツ&ブレーキクリーナー TERA	330	370
2322	3-1840-01	パーツ&ブレーキクリーナーS10270	360	390
2324	4-1500-01	S-1 プラシール	2,500	2,750
2326	3-8315-02	ネオシール B-3	1,050	1,150
2326	3-8315-03	ネオシール B-W	1,150	1,250
2326	3-8315-01	ネオシール B-1	1,250	1,350
2328	1-1688-01	カラークラフトテープ白 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-02	カラークラフトテープ黄 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-04	カラークラフトテープ橙 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-05	カラークラフトテープ草 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-06	カラークラフトテープ緑 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-07	カラークラフトテープ青 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-08	カラークラフトテープ桃 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-10	カラークラフトテープ赤 15×15 1巻	340	360
2328	1-1688-51	カラークラフトテープ白15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-52	カラークラフトテープ黄15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-54	カラークラフトテープ橙15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-55	カラークラフトテープ草15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-56	カラークラフトテープ緑15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-57	カラークラフトテープ青15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-58	カラークラフトテープ桃15×15 10巻	3,100	3,300
2328	1-1688-60	カラークラフトテープ赤15×15 10巻	3,100	3,300
2328	3-9873-01	耐久カラーテープ ASO-T14-1 白	1,140	1,300
2328	3-9873-02	耐久カラーテープ ASO-T14-2 黄	1,140	1,300
2328	3-9873-03	耐久カラーテープ ASO-T14-3 緑	1,140	1,300
2328	3-9873-04	耐久カラーテープ ASO-T14-4 赤	1,140	1,300
2328	3-9873-05	耐久カラーテープ ASO-T14-5 橙	1,140	1,300
2328	3-9873-06	耐久カラーテープ ASO-T14-6 青	1,140	1,300
2328	3-9873-07	耐久カラーテープ ASO-T14-7 桃	1,140	1,300
2328	3-9874-01	耐久カラーテープ ASO-T24-1 白	1,780	2,000
2328	3-9874-02	耐久カラーテープ ASO-T24-2 黄	1,780	2,000
2328	3-9874-03	耐久カラーテープ ASO-T24-3 緑	1,780	2,000
2328	3-9874-04	耐久カラーテープ ASO-T24-4 赤	1,780	2,000
2328	3-9874-05	耐久カラーテープ ASO-T24-5 橙	1,780	2,000
2328	3-9874-06	耐久カラーテープ ASO-T24-6 青	1,780	2,000
2328	3-9874-07	耐久カラーテープ ASO-T24-7 桃	1,780	2,000
2328	3-9875-01	耐久カラーテープ ASO-T34-1 白	1,900	2,100
2328	3-9875-02	耐久カラーテープ ASO-T34-2 黄	1,900	2,100
2328	3-9875-03	耐久カラーテープ ASO-T34-3 緑	1,900	2,100
2328	3-9875-04	耐久カラーテープ ASO-T34-4 赤	1,900	2,100
2328	3-9875-05	耐久カラーテープ ASO-T34-5 橙	1,900	2,100
2328	3-9875-06	耐久カラーテープ ASO-T34-6 青	1,900	2,100
2328	3-9875-07	耐久カラーテープ ASO-T34-7 桃	1,900	2,100
2332	3-5193-01	凍結保存用丸ラベル15-920-C五千枚	30,800	32,400
2333	5-5045-01	ラボ保護テープ1巻 透明25mm	2,900	3,200
2333	5-5045-02	ラボ保護テープ1巻 透明38mm	4,400	4,800
2333	5-5045-03	ラボ保護テープ 透明51mm×32.9m	5,400	6,500
2335	5-5047-01	ライトオンテープ1巻 NO. 1/2 白	2,100	2,300
2335	5-5047-02	ライトオンテープ1巻 NO. 3/4 白	2,800	3,100
2335	5-5047-03	ライトオンテープ1巻 NO. 1 白	3,300	3,600
2335	2-8260-01	ライトオンテープF13485050黄1巻	2,100	2,300
2335	2-8260-02	ライトオンテープF13485075黄1巻	2,800	3,100
2335	2-8260-03	ライトオンテープF13485100黄1巻	3,500	3,800
2335	2-8260-04	ライトオンテープF13486050緑1巻	2,500	2,700
2335	2-8260-05	ライトオンテープF13486075緑1巻	3,200	3,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2335	2-8260-06	ライトオンテープF13486100緑1巻	3,900	4,300
2335	5-5048-01	ライトオンテープディスペンサー	19,200	21,300
2336	61-0528-83	耐水紙ラベルLBP-WP1900N 百枚	8,400	10,740
2336	61-0528-85	耐水紙ラベルLBPWP6900N 20枚	1,950	2,180
2336	61-0528-86	耐水紙ラベルLBPWP6904N 20枚	1,950	2,180
2336	61-0528-87	耐水紙ラベルLBPWP6905N 20枚	1,950	2,520
2336	61-0528-88	耐水紙ラベルLBPWP6908N 20枚	1,950	2,180
2336	61-0528-89	耐水紙ラベルLBPWP6910N 20枚	1,950	2,180
2336	61-0528-90	耐水紙ラベルLBPWP6912N 20枚	1,950	2,180
2336	61-0528-91	耐水紙ラベルLBPWP6924N 20枚	1,950	2,180
2336	61-0528-92	耐水紙ラベルLBPWP6927N 20枚	1,950	2,180
2337	3-6608-01	PTFEテープ AFT813	980	1,050
2337	3-6608-02	PTFEテープ AFT819	1,300	1,400
2337	3-6608-03	PTFEテープ AFT825	1,700	1,800
2337	3-6609-01	PTFEテープ AFT1313	1,000	1,080
2337	3-6609-02	PTFEテープ AFT1319	1,450	1,550
2337	3-6609-03	PTFEテープ AFT1325	1,900	2,000
2337	3-6615-01	PTFEガラス粘着テープ AGC813	680	700
2337	3-6615-02	PTFEガラス粘着テープ AGC819	980	1,050
2337	3-6615-03	PTFEガラス粘着テープ AGC825	1,360	1,460
2337	3-6616-01	PTFEガラス粘着テープ AGC1313	680	720
2337	3-6616-02	PTFEガラス粘着テープ AGC1319	980	1,050
2337	3-6616-03	PTFEガラス粘着テープ AGC1325	1,360	1,460
2337	3-6617-01	PTFEガラス粘着テープ AGC1513	980	1,050
2337	3-6617-02	PTFEガラス粘着テープ AGC1519	1,400	1,500
2337	3-6617-03	PTFEガラス粘着テープ AGC1525	1,800	1,930
2339	1-1662-01	ガラステープ P-440 13×33	8,400	9,000
2339	1-1662-02	ガラステープ P-440 19×33	12,500	13,400
2339	1-1662-03	ガラステープ P-440 25×33	16,500	17,700
2340	1-6532-01	耐熱PTFEテープ P-422	12,200	13,100
2340	1-6532-02	耐熱PTFEテープ P-421	18,200	19,500
2341	1-2707-01	ナフロンシールテープ0.1×13×5M	200	230
2341	1-2707-02	ナフロンシールテープ0.1×13×15M	400	440
2342	2-7630-01	アルミテープ TN5025	840	920
2342	1-9659-01	アルミテープ K-10-AL 50×50	1,380	1,580
2342	1-9659-02	アルミテープ K-10-AL 75×50	2,070	2,280
2342	1-9659-03	アルミテープ K-10-AL 50×25	690	760
2342	1-9659-04	アルミテープ K-10-AL 75×25	1,040	1,150
2343	2-4682-01	アイホイル5	450	480
2343	2-4682-02	アイホイル10	800	870
2343	4-1370-01	AF-25-20 アルミホイル	350	440
2343	4-1370-02	AF-30-50 アルミホイル	1,000	1,050
2343	4-1370-03	AF-45-30 アルミホイル	1,200	1,250
2343	6-713-01	アルミホイルジャンボ 25	800	850
2343	6-713-02	アルミホイルジャンボ 50	1,580	1,680
2343	6-713-03	アルミホイルジャンボ 100	3,120	3,290
2343	6-713-04	アルミホイルスーパーワイド	1,600	1,680
2343	6-713-12	アルミホイル 超厚形30スーパーワイド	2,700	2,840
2343	6-713-05	アルミホイル ミニ50	1,140	1,200
2343	6-713-10	アルミホイル お徳用20	640	680
2343	6-713-06	アルミホイル 厚形25	1,140	1,200
2343	6-713-07	アルミホイル 厚形50	2,060	2,180
2343	6-713-51	アルミホイル ジャンボ25 30個入	21,600	22,900
2343	6-713-52	アルミホイル ジャンボ50 20個入	28,400	30,000
2343	6-713-53	アルミホイル ジャンボ100 12個入	33,700	35,500
2343	6-713-64	アルミホイルスーパーワイド0770 20本	28,700	30,100
2343	6-713-57	アルミホイル 厚形50 20個入	37,100	39,100
2344	2-4424-01	デュラシール DS2-500	7,900	8,600
2344	2-4424-02	デュラシール DS4-500	14,800	15,700
2344	2-4424-06	デュラシール DS1-150	4,700	5,100
2344	2-4424-07	デュラシール専用ハサミ DSH-100	2,700	3,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2345	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,800	3,900
2345	2-8265-01	ディスペンサー HS234525B	9,400	10,600
2345	2-8265-11	ディスペンサー用替刃 HS234525R	1,400	1,580
2345	4-1841-01	120667 パラフィルムディスペンサー	7,000	7,900
2345	4-1841-02	120668 パラフィルムディスペンサー	7,000	7,900
2345	4-1841-03	120758 パラフィルムディスペンサー	7,000	7,900
2347	5-5018-01	カプトンテープ P-221 1/2インチ	4,520	4,900
2347	5-5018-02	カプトンテープ P-221 3/4インチ	6,720	7,200
2347	5-5018-03	カプトンテープP-222 12.7×33	8,280	8,900
2347	5-5018-04	カプトンテープP-222 19.0×33	12,150	13,000
2347	5-5018-05	カプトンテープP-224 12.7×33	5,420	5,900
2347	5-5018-06	カプトンテープP-224 19.0×33	8,520	9,200
2347	1-6299-01	電気絶縁用テープP-223 12.7mm	9,800	10,500
2347	1-6299-02	電気絶縁用テープP-223 19mm	14,600	15,700
2349	1-1708-01	ポリイミドテープPB416-10-30	1,380	1,500
2349	1-1708-02	ポリイミドテープPB416-20-30	2,980	3,300
2350	4-2556-01	白25-3 シリコンテープ	1,500	1,600
2350	4-2556-02	赤25-3 シリコンテープ	1,500	1,600
2350	4-2556-03	黒25-3 シリコンテープ	1,500	1,600
2350	4-2556-04	青25-3 シリコンテープ	1,500	1,600
2350	4-2556-05	黄25-3 シリコンテープ	1,500	1,600
2351	1-6533-01	耐熱ガラス布テープ P-212	5,250	5,650
2351	1-9623-01	薄手ラギング用クロス0.5A-50mm	11,000	12,700
2351	1-9623-02	薄手ラギング用クロス0.5A-100mm	18,000	20,700
2351	1-9623-03	薄手ラギング用クロス0.7A-50mm	14,000	16,100
2351	1-9623-04	薄手ラギング用クロス0.7A-100mm	22,000	25,300
2351	1-9623-05	薄手ラギング用クロス2.5-50mm	19,000	21,900
2351	1-9623-06	薄手ラギング用クロス2.5-100mm	37,000	42,600
2351	2-4425-01	ハイローテンブテープ SHLT-12	3,050	4,100
2351	2-4425-02	ハイローテンブテープ SHLT-34	4,440	5,000
2351	2-4425-03	ハイローテンブテープ SHLT-10	5,880	6,800
2351	1-9211-03	Pカット紙芯 4140若葉 50×25M	450	460
2351	1-9211-01	Pカットプラ芯4140若葉 50×50M	1,100	1,130
2351	1-9211-04	Pカット紙芯 4140若葉 75×25M	680	700
2351	1-9211-05	Pカット紙芯 4140若葉 百×25M	900	930
2351	1-9211-06	Pカット紙芯 4140透明 50×25M	450	460
2351	1-9211-02	Pカットプラ芯4140透明 50×50M	1,100	1,130
2351	1-9211-07	Pカット紙芯 4140透明 75×25M	680	700
2351	1-9211-08	Pカット紙芯 4140透明 百×25M	900	930
2352	1-9656-01	コアレステープ K-10-CL クリア	1,020	1,120
2352	1-9656-02	コアレステープ Y-09-GR グリーン	540	620
2352	1-9656-03	コアレステープ Y-06-WH ホワイト	660	730
2352	1-9657-01	気密・防水テープKM30-WH 50mm	660	700
2352	1-9657-02	気密・防水テープKM30-WH 75mm	990	1,040
2352	1-9657-03	気密・防水テープKM30-WH100mm	1,320	1,400
2352	1-9657-04	気密・防水テープKM30-DBK50mm	900	950
2353	1-7770-01	導電テープCCJ-36-201-0050	16,000	18,400
2353	1-7770-02	導電テープCCJ-36-201-0100	25,000	28,800
2353	1-7770-03	導電テープCCJ-36-201-0200	50,000	57,500
2353	1-7769-01	導電テープCCH-36-101-0050	16,000	18,400
2353	1-7769-02	導電テープCCH-36-101-0100	25,000	28,800
2353	1-7769-03	導電テープCCH-36-101-0200	50,000	57,500
2354	4-2842-02	CE-731-03 ESD警告ラベル	1,100	1,200
2355	6-6394-04	マスキングテープN380R 50×100	3,120	3,500
2355	6-6394-05	マスキングテープN380R100×100	6,280	7,040
2355	6-6394-06	マスキングテープN380R200×100	12,700	14,300
2355	1-6529-11	耐熱マスキングテープCP905 12mm	1,100	1,160
2355	1-6529-12	耐熱マスキングテープCP905 18mm	1,600	1,680
2355	1-6529-13	耐熱マスキングテープCP905 24mm	2,100	2,210
2356	3-9929-01	電気絶縁用テープ IA80 赤 10巻	2,000	2,100
2356	3-9929-02	電気絶縁用テープ IA81 黄 10巻	2,000	2,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2356	3-9929-03	電気絶縁用テープ IA82 青 10巻	2,000	2,100
2356	3-9929-04	電気絶縁用テープ IA83 緑 10巻	2,000	2,100
2356	3-9929-05	電気絶縁用テープ IA84 黒 10巻	2,000	2,100
2356	3-9929-06	電気絶縁用テープ IA85 白 10巻	2,000	2,100
2356	3-9929-07	電気絶縁用テープ IA86 灰 10巻	2,000	2,100
2359	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	280	310
2359	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	420	460
2359	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,530	1,670
2360	3-1765-01	クラフトテープNo.500	160	170
2360	3-1765-51	クラフトテープNo.500 50巻	7,300	7,800
2360	3-1761-01	布粘着テープNo. 8015	220	240
2360	3-1761-51	布粘着テープNo. 8015 30巻	6,000	6,500
2361	62-2312-78	T041パワーテープシルバー	280	340
2361	62-2312-79	T042パワーテープホワイト	280	340
2361	62-2312-80	T043パワーテープブラック	280	340
2361	62-2312-72	T101パワーテープシルバー	460	520
2361	62-2312-73	T102パワーテープホワイト	460	520
2361	62-2312-76	T103パワーテープブラック	460	520
2361	62-2312-81	T105パワーカラーテープ蛍光ピンク	750	890
2361	62-2312-82	T106パワーカラーテープ蛍光オレンジ	750	890
2361	62-2312-83	T107パワーカラーテープ蛍光イエロー	750	890
2361	62-2312-84	T108パワーカラーテープ蛍光グリーン	750	890
2361	62-2312-74	T251パワーテープシルバー	1,050	1,140
2361	62-2312-75	T252パワーテープホワイト	1,050	1,140
2361	62-2312-77	T253パワーテープブラック	1,050	1,140
2361	3-1771-01	両面荷札ラベルわれもの注意 2000枚	2,960	3,160
2361	3-1771-02	両面荷札ラベル取扱注意 2000枚	2,960	3,160
2361	3-1771-03	両面荷札ラベル納品書在中 2000枚	2,960	3,160
2363	3-710-01	フィルム 500mm×500m×12μm	6,500	7,120
2363	3-710-02	フィルム 500mm×300m×15μm	4,200	5,230
2363	3-710-03	フィルム 500mm×300m×17μm	5,200	5,870
2363	3-710-04	フィルム 500mm×300m×20μm	6,200	6,960
2368	4-2014-01	219139 1パック 吸水ワイパー	1,460	1,580
2368	62-2694-09	219139吸水ワイパー5枚×20パック	29,200	31,500
2372	61-0085-05	ダスパー150枚×50箱入	21,000	22,860
2373	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	110	120
2373	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,880	3,150
2373	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,900	14,100
2373	5-5378-11	アイワイプ ステンレスケース 300	5,200	6,000
2374	4-2869-01	8300 4つ折りディスポ紙タオル	380	400
2374	4-2869-51	83000 4つ折りディスポ紙タオル	7,700	8,200
2374	4-2868-01	8302 4つ折りディスポ紙タオル	390	420
2374	4-2868-51	83020 4つ折りディスポ紙タオル	7,900	8,500
2376	3-7598-11	キッチンペーパー 1585 75組	180	200
2376	7-4112-01	スーパーロングトイレペーパーシングル	520	580
2376	7-4112-02	スーパーロングトイレペーパーw 4個	520	580
2376	7-2261-01	イトコ芯なしスリム 150m 6ロール	640	770
2376	7-2261-02	イトコ芯なしスリム 180m 6ロール	710	860
2376	7-2261-03	6R250m イットコ芯なしスリム	990	1,090
2376	7-2261-04	1R250m イットコ芯なしスリム	170	200
2377	5-5695-41	バキュームシーラーエコノミーVS400S	32,000	33,000
2377	5-5695-11	シーラー用ポリ袋115×200 100枚	260	270
2377	5-5695-12	シーラー用ポリ袋150×200 100枚	340	360
2377	5-5695-13	シーラー用ポリ袋165×280 100枚	490	520
2382	3-5439-01	ハンディシーラーUSBタイプ	1,900	2,200
2388	6-629-01	ポリ袋0.03mm厚75×150 二千枚	2,800	3,000
2388	6-629-02	ポリ袋0.03mm厚90×150 二千枚	3,280	3,500
2388	6-629-03	ポリ袋 0.03mm厚 90×200千枚	1,980	2,100
2388	6-629-04	ポリ袋0.03mm厚100×170 二千枚	3,850	4,100
2388	6-629-05	ポリ袋 0.03mm厚100×200千枚	2,100	2,300
2388	6-629-06	ポリ袋 0.03mm厚 100×25千枚	2,550	2,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2388	6-629-07	ポリ袋 0.03mm厚115×200千枚	2,300	2,400
2388	6-629-08	ポリ袋 0.03mm厚115×250千枚	2,650	2,800
2388	6-629-09	ポリ袋 0.03mm厚130×200千枚	2,550	2,700
2388	6-629-10	ポリ袋 0.03mm厚130×250千枚	2,980	3,200
2388	6-629-11	ポリ袋 0.03mm厚140×200千枚	2,650	2,800
2388	6-629-12	ポリ袋 0.03mm厚150×300千枚	3,950	4,200
2388	6-629-13	ポリ袋 0.03mm厚165×280千枚	4,100	4,300
2388	6-629-14	ポリ袋 0.03mm厚180×280千枚	4,400	4,700
2388	6-629-15	ポリ袋 0.03mm厚190×310千枚	5,100	5,400
2388	6-629-16	ポリ袋 0.03mm厚200×325千枚	5,550	5,900
2388	6-629-17	ポリ袋 0.03mm厚230×350千枚	6,750	7,200
2388	6-629-18	ポリ袋 0.03mm厚260×370千枚	7,980	8,400
2388	6-629-19	ポリ袋 0.03mm厚260×400千枚	8,450	9,000
2388	6-629-20	ポリ袋 0.03mm厚280×390千枚	9,100	9,600
2388	6-629-21	ポリ袋 0.03mm厚300×450五百	5,500	5,900
2388	6-629-22	ポリ袋 0.03mm厚330×380五百	5,250	5,600
2388	6-629-23	ポリ袋 0.03mm厚355×450五百	6,500	6,900
2388	6-629-24	ポリ袋 0.03mm厚450×670五百	12,000	12,700
2388	6-629-25	ポリ袋 0.03mm厚 650×700中	18,000	19,100
2388	6-629-26	ポリ袋 0.03mm厚 760×900大	27,500	29,100
2388	6-630-01	ポリ袋0.05mm厚7590 二千枚	2,800	3,000
2388	6-630-02	ポリ袋0.05mm厚90170 二千枚	5,200	5,600
2388	6-630-03	ポリ袋0.05mm厚100150 二千枚	5,100	5,400
2388	6-630-04	ポリ袋 0.05mm厚100×200千枚	3,150	3,400
2388	6-630-05	ポリ袋 0.05mm厚115×200千枚	3,300	3,500
2388	6-630-06	ポリ袋 0.05mm厚115×250千枚	3,980	4,200
2388	6-630-07	ポリ袋 0.05mm厚125×200千枚	3,600	3,800
2388	6-630-08	ポリ袋 0.05mm厚125×250千枚	4,350	4,600
2388	6-630-09	ポリ袋 0.05mm厚140×250千枚	4,800	5,100
2388	6-630-10	ポリ袋 0.05mm厚150×200千枚	4,350	4,600
2388	6-630-11	ポリ袋 0.05mm厚150×250千枚	5,200	5,600
2388	6-630-12	ポリ袋 0.05mm厚150×310千枚	6,150	6,600
2388	6-630-13	ポリ袋 0.05mm厚165×280千枚	6,200	6,600
2388	6-630-14	ポリ袋 0.05mm厚180×320千枚	7,600	8,100
2388	6-630-15	ポリ袋 0.05mm厚205×310千枚	8,400	9,000
2388	6-630-16	ポリ袋 0.05mm厚215×330五百	4,650	5,000
2388	6-630-17	ポリ袋 0.05mm厚230×350五百	5,250	5,600
2388	6-630-18	ポリ袋 0.05mm厚255×350五百	5,850	6,200
2388	6-630-19	ポリ袋 0.05mm厚280×370五百	6,700	7,200
2388	6-630-20	ポリ袋 0.05mm厚330×450五百	9,450	10,100
2388	6-630-21	ポリ袋 0.05mm厚355×450五百	10,200	10,900
2388	6-630-22	ポリ袋 0.05mm厚380×500五百	12,000	12,800
2388	6-630-23	ポリ袋0.05mm厚760×900 二百	17,400	18,500
2388	6-630-24	ポリ袋0.05×850×1000 二百枚	20,300	21,500
2388	6-631-01	ポリ袋 0.1mm厚 75×130 千枚	3,400	3,600
2388	6-631-02	ポリ袋 0.1mm厚 90×170 千枚	4,900	5,200
2388	6-631-03	ポリ袋0.1mm厚 100×200 千枚	6,000	6,400
2388	6-631-04	ポリ袋0.1mm厚 125×200 千枚	6,850	7,300
2388	6-631-05	ポリ袋0.1mm厚 150×250 千枚	9,850	10,500
2388	6-631-06	ポリ袋0.1mm厚 150×300 千枚	11,700	12,400
2388	6-631-07	ポリ袋0.1mm厚165×280 五百枚	5,980	6,400
2388	6-631-08	ポリ袋0.1mm厚 180×300	6,950	7,400
2388	6-631-09	ポリ袋0.1mm厚205×300 五百枚	7,950	8,500
2388	6-631-10	ポリ袋0.1mm厚215×350 五百枚	9,550	10,200
2388	6-631-11	ポリ袋0.1mm厚230×350 五百枚	10,200	10,900
2388	6-631-12	ポリ袋0.1mm厚255×400 五百枚	12,900	13,700
2388	6-631-13	ポリ袋0.1mm厚280×410 五百枚	14,300	15,200
2388	6-631-14	ポリ袋0.1mm厚300×460 五百枚	17,100	18,200
2388	6-631-15	ポリ袋0.1mm厚320×450 五百枚	18,000	19,100
2388	6-631-16	ポリ袋0.1mm厚 380×500 二百	9,350	10,000
2388	6-631-17	ポリ袋0.1mm厚 470×670 二百	15,500	16,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2388	6-631-18	ポリ袋0.1mm厚550×900 百枚	12,000	12,800
2388	6-631-19	ポリ袋0.1mm厚760×950 百枚	17,800	19,000
2388	6-631-20	ポリ袋 400×600 200枚	11,900	12,700
2388	6-631-21	ポリ袋 500×800 200枚	22,700	24,100
2388	6-631-22	ポリ袋 900×1000	25,900	27,500
2388	6-631-23	ポリ袋0.1×950×1600	15,900	16,900
2388	6-631-24	ポリ袋0.1×1000×1300	26,500	28,200
2389	2-8217-01	ニューポリ規格袋 No.9紐付 100枚	230	240
2389	2-8217-02	ニューポリ規格袋 No.10 紐付 百枚	280	300
2389	2-8217-03	ニューポリ規格袋 No.11 紐付 百枚	330	350
2389	2-8217-04	ニューポリ規格袋 No.12 紐付 百枚	440	470
2389	2-8217-05	ニューポリ規格袋 No.13 紐付 百枚	500	540
2389	2-8217-06	ニューポリ規格袋 No.14 紐付 百枚	560	600
2389	2-8217-07	ニューポリ規格袋 No.15 紐付 百枚	670	710
2389	2-8217-08	ニューポリ規格袋 No.16 紐付 百枚	850	910
2389	2-8217-09	ニューポリ規格袋 No.17 紐付 百枚	910	970
2389	2-8217-10	ニューポリ規格袋 No.18 紐付 百枚	1,010	1,080
2389	2-8217-11	ニューポリ規格袋 No.19 紐付 百枚	1,110	1,190
2389	2-8217-12	ニューポリ規格袋 No.20 紐付 百枚	1,370	1,470
2389	3-8954-01	BOXポリ袋メガティッシュBH01M 千枚	1,500	1,730
2389	3-8954-02	BOXポリ袋メガティッシュBH02L 千枚	2,000	2,300
2389	3-8954-03	BOXポリ袋メガティッシュ BH03LL	2,500	2,880
2389	4-2166-01	R-26 食品用ポリ袋	250	290
2390	5-5665-01	クリンガスバリア袋100枚120×150	960	1,150
2390	5-5665-02	クリンガスバリア袋100枚170×200	1,680	1,950
2390	5-5665-03	クリンガスバリア袋100枚220×300	3,120	3,600
2390	5-5665-04	クリンガスバリア袋100枚300×450	6,400	7,400
2390	5-5665-05	クリンガスバリア袋100枚400×600	11,520	13,400
2390	5-5665-06	クリンガスバリア袋100枚650×750	21,600	25,000
2390	1-3254-01	アズラポクリンポリ袋1号 500枚	4,600	4,800
2390	1-3254-02	アズラポクリンポリ袋2号 250枚	3,800	4,000
2390	1-3254-03	アズラポクリンポリ袋3号 200枚	4,800	5,000
2390	1-3254-04	アズラポクリンポリ袋4号 100枚	3,300	3,500
2390	1-3254-05	アズラポクリンポリ袋5号 100枚	4,400	4,600
2390	1-3254-06	アズラポクリンポリ袋6号 100枚	5,400	5,700
2390	1-3254-07	アズラポクリンポリ袋7号 50枚	3,300	3,500
2390	1-3254-08	アズラポクリンポリ袋8号 50枚	11,600	12,200
2390	1-9181-01	ハイクリーンポリ規格袋 1号 500枚	17,700	18,600
2390	1-9181-02	ハイクリーンポリ規格袋 2号 500枚	21,800	23,000
2390	1-9181-03	ハイクリーンポリ規格袋 3号 500枚	28,900	30,400
2390	1-9181-04	ハイクリーンポリ規格袋 4号 500枚	34,600	36,400
2390	1-9181-05	ハイクリーンポリ規格袋 5号 200枚	19,300	20,300
2390	1-9181-06	ハイクリーンポリ規格袋 6号 200枚	20,400	21,500
2390	1-9181-07	ハイクリーンポリ規格袋 7号 200枚	23,500	24,700
2390	1-9181-08	ハイクリーンポリ規格袋 8号 80枚	33,700	35,500
2390	1-9181-09	ハイクリーンポリ規格袋 9号 50枚	32,200	33,900
2390	1-9181-10	ハイクリーンポリ規格袋 10号 40枚	35,300	37,200
2390	3-6834-02	バッグクランプ 99914 5個	5,700	7,950
2390	3-6834-03	バッグクランプ 99988 5個	12,600	15,400
2390	3-4804-01	真空袋 XS-1525 100枚入	1,100	1,160
2390	3-4804-02	真空袋XS-2030	1,700	1,800
2390	3-4804-03	真空袋XS-3040	3,800	4,000
2391	3-4803-01	真空袋GT-1525 100枚入	850	900
2391	3-4803-02	真空袋GT-2030 100枚入	1,300	1,380
2391	3-4803-03	真空袋GT-3040 100枚入	2,500	2,640
2391	3-6444-01	真空パック ロール袋28	1,200	1,300
2391	3-6444-02	真空パック ロール袋20	1,200	1,300
2391	3-6445-01	真空パック カット袋28 10本	760	900
2391	3-6445-02	真空パック カット袋20 10本	480	600
2391	1-9733-01	コーパック(袋)ST1015a 500枚	8,900	9,800
2391	1-9733-02	コーパック(袋)ST1525a 500枚	15,800	17,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2391	1-9733-03	コーパック(袋)ST2540a 500枚	38,200	41,500
2391	1-9733-04	コーパック(袋)ST3045a 500枚	51,400	56,400
2391	1-9733-05	コーパック(袋)ST3550a 500枚	67,000	72,900
2391	6-641-01	卓上バキューム用袋N-1a 二千枚	18,400	20,200
2391	6-641-02	卓上バキューム用袋N-2a 二千枚	20,700	22,900
2391	6-641-03	卓上バキューム用袋N-3a 二千枚	19,400	21,600
2391	6-641-04	卓上バキューム用袋N-4a 二千枚	20,500	22,700
2391	6-641-05	卓上バキューム用袋N-5a 二千枚	26,200	28,900
2391	6-641-06	卓上バキューム用袋N-6a 二千枚	28,100	31,000
2391	6-641-07	卓上バキューム用袋N-7a 二千枚	31,000	34,200
2391	6-641-08	バキューム用マジックカットN-8a 千枚	17,300	19,100
2391	6-641-09	バキューム用マジックカットN-9a 千枚	21,300	23,300
2391	6-641-10	マジックカット袋N-10a 千枚	28,600	31,300
2391	6-641-11	マジックカット袋N-11a 千枚	41,800	45,900
2391	6-641-12	マジックカット袋N-12a 千枚	50,000	55,300
2395	3-1685-01	自立式ワールパックB01364WA	14,300	15,600
2395	3-1685-02	自立式ワールパックB01365WA	21,000	25,800
2396	6-8762-05	ワールパックB01009WA 五百枚	9,800	10,600
2396	6-8762-01	ワールパックB00679WA 五百枚	11,000	12,000
2396	6-8762-06	ワールパックB00992WA 五百枚	12,300	13,400
2396	6-8762-07	ワールパックB01018WA 五百枚	15,800	17,300
2396	6-8762-02	ワールパックB00736WA 五百枚	15,000	18,000
2396	6-8762-03	ナスコワイマルパックバック 1255WA	23,800	27,200
2396	6-8762-08	ワールパックB01020WA 五百枚	18,500	22,200
2396	6-8762-09	ワールパックB01063WA 五百枚	24,000	26,300
2396	6-8762-10	ワールパックB00990WA 五百枚	19,000	20,800
2396	6-8762-11	ワールパックB00994WA 五百枚	22,500	24,600
2396	6-8762-12	ワールパックB01027WA 五百枚	26,000	28,100
2396	6-8762-13	ナスコ・ワールパック B01532WA	30,000	32,800
2396	6-8762-14	ナスコ・ワールパック B01323WA	30,000	36,000
2396	1-1749-05	ワールパックB01067WA 五百枚	10,200	11,100
2396	1-1749-06	ワールパックB01064WA 五百枚	10,500	11,500
2396	1-1749-01	ワールパックB01062WA 五百枚	11,900	14,300
2396	1-1749-07	ワールパックB01489WA 五百枚	13,500	14,800
2396	1-1749-08	ワールパックB01490WA 五百枚	17,500	21,000
2396	1-1749-02	ワールパックB01065WA 五百枚	17,000	20,400
2396	1-1749-03	ワールパックB01297WA 五百枚	22,700	26,600
2396	1-1749-09	ワールパックB01196WA 五百枚	25,000	30,000
2396	1-1749-10	ワールパックB01491WA 五百枚	23,000	25,300
2396	1-1749-16	ワールパックB01195WA 五百枚	35,000	42,000
2396	1-1749-11	ワールパックB01515WA 五百枚	36,000	39,650
2396	1-1749-12	ワールパックB01445WA 250枚	29,500	35,400
2396	1-1749-13	ワールパックB01446WA 250枚	35,500	38,800
2396	1-1749-15	ナスコ・ワールパックB01447WA百枚	23,500	25,700
2396	3-9137-01	ワールパックB01062WT 500枚	11,000	11,900
2396	3-9137-02	ワールパックB01062BT 500枚	11,000	11,900
2396	3-9137-03	ワールパックB01062RT 500枚	11,000	11,900
2396	3-9137-04	ワールパックB01065WT 500枚	16,500	17,800
2396	3-9137-05	ワールパックB01065BT 500枚	16,500	17,800
2396	3-9137-06	ワールパックB01065RT 500枚	16,500	17,800
2396	3-9137-07	ワールパックB01297WT 500枚	22,000	23,800
2396	3-9137-08	ワールパックB01297BT 500枚	22,000	23,800
2396	3-9137-09	ワールパックB01297RT 500枚	22,000	23,800
2396	3-9137-10	ワールパックB01195WT 500枚	36,000	38,900
2396	3-9137-11	ワールパックB01195BT 500枚	36,000	38,900
2396	3-9137-12	ワールパックB01195RT 500枚	36,000	38,900
2396	3-9116-01	ワールパックB01472WA 五百枚	14,800	16,200
2396	3-9116-02	ワールパックB01418WA 五百枚	22,400	24,500
2396	3-9116-03	ワールパックB01558WA 五百枚	40,000	43,800
2397	3-9115-01	サンプルバックラック B00678WA	4,800	5,200
2397	3-9115-02	サンプルバックラック B00772WA	5,100	5,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2397	3-9115-03	サンプルバックラック B00677WA	5,300	5,700
2397	3-9115-05	サンプルバックラック B01109WA	4,800	5,200
2397	3-9115-06	サンプルバックラック B00750WA	5,800	6,300
2397	3-9115-07	サンプルバックラック B00751WA	6,500	7,200
2397	3-9115-08	サンプルバックラック B01014WA	6,700	7,500
2397	3-9115-09	サンプルバックラック B01048WA	7,900	8,500
2397	3-9115-10	サンプルバックラック B01533WA	8,100	9,000
2397	3-9115-11	サンプルバックラック B01534WA	8,400	9,100
2397	3-9115-12	サンプルバックラック B01535WA	8,700	9,400
2397	3-9114-01	ナスコ・フィルターバッグB01547WA	29,000	31,700
2397	3-9114-11	ナスコ・ロックパイプB01550WA	12,100	13,200
2398	3-5409-01	サンプリングバッグEPL-3070 千枚	25,000	30,100
2398	3-5409-02	サンプリングバッグEPL-4590 千枚	30,000	36,000
2398	3-5409-03	サンプリングバッグEPL-5590 千枚	36,000	43,100
2398	3-5409-04	サンプリングバッグEPL-4512 千枚	31,000	37,100
2398	3-5409-05	サンプリングバッグEPL-5515 千枚	40,000	47,700
2398	3-5409-06	サンプリングバッグEPL-7012 千枚	44,000	52,400
2398	3-5410-01	サンプリングバッグEPR-3070 千枚	27,000	32,400
2398	3-5410-02	サンプリングバッグEPR-4590 千枚	32,000	38,300
2398	3-5410-03	サンプリングバッグEPR-5590 千枚	39,000	46,600
2398	3-5410-04	サンプリングバッグEPR-4512 千枚	38,000	45,400
2398	3-5410-05	サンプリングバッグEPR-5515 千枚	47,000	56,000
2398	3-5410-06	サンプリングバッグEPR-7012 千枚	48,000	57,200
2398	5-5355-01	滅菌サンプルバッグ 14-955-175	13,400	14,100
2398	5-5355-02	滅菌サンプルバッグ 14-955-176	14,000	14,700
2398	5-5355-03	滅菌サンプルバッグ 14-955-177	17,600	18,500
2398	5-5355-04	滅菌サンプルバッグ 14-955-178	21,900	23,100
2398	5-5355-06	滅菌サンプルバッグ 14-955-180	22,300	23,500
2398	5-5355-07	滅菌サンプルバッグ 14-955-181	30,200	31,800
2398	5-5355-08	滅菌サンプルバッグ 14-955-182	14,500	15,300
2398	5-5355-09	滅菌サンプルバッグ 14-955-183	15,200	16,000
2398	5-5355-10	滅菌サンプルバッグ 14-955-184	18,800	19,800
2398	5-5355-11	滅菌サンプルバッグ 14-955-185	23,200	24,400
2399	3-1588-01	チャック付きアルミ袋 115×90+28	490	520
2399	3-1588-02	チャック付きアルミ袋 160×100+30	610	650
2399	3-1588-03	チャック付きアルミ袋 170×110+33	660	710
2399	3-1588-04	チャック付きアルミ袋 180×120+35	700	750
2399	3-1588-05	チャック付きアルミ袋 190×130+37	780	830
2399	3-1588-06	チャック付きアルミ袋 200×140+41	850	910
2399	3-1588-07	チャック付きアルミ袋 210×150+45	920	990
2399	3-1588-08	チャック付きアルミ袋 230×160+47	1,040	1,100
2399	3-1588-09	チャック付きアルミ袋 260×180+53	1,250	1,300
2399	3-1588-10	チャック付きアルミ袋 264×200+58	1,450	1,550
2399	3-1588-11	チャック付きアルミ袋 300×220+64	1,650	1,750
2399	3-1588-12	チャック付きアルミ袋 340×240+70	1,900	2,000
2399	3-1588-13	チャック付きアルミ袋 420×300+60	2,700	2,900
2399	3-1588-14	チャック付きアルミ袋 480×340+60	3,400	3,650
2401	3-6843-01	気化防錆袋 83×127 500枚	14,000	15,000
2401	3-6843-02	気化防錆袋 152×203 100枚	6,000	6,480
2401	3-6843-03	気化防錆袋 254×305 100枚	15,000	16,100
2401	3-6843-04	気化防錆袋 305×457 50枚	12,800	13,800
2403	1-1439-01	大画面タイマー T-542WT	880	1,040
2403	1-1439-01-20	タイマー T-542WT 校正証明書付	6,880	7,040
2404	4-2720-01	AST-S デジタルタイマー	780	840
2404	4-2719-01	AST-MF 多機能デジタルタイマー	1,400	1,500
2404	4-2722-01	AST-10K 10キータイマー	2,100	2,280
2404	4-2721-01	AST-10ch 10チャンネルタイマー	2,400	2,600
2404	4-2723-01	AST-3ch 3チャンネルタイマー	2,700	2,900
2405	61-3523-69	T-140BL 時計付大画面タイマー	1,400	1,570
2406	2-6122-01	マルチタイマー TM-30	2,200	2,300
2406	2-6122-01-20	マルチタイマー TM-30 校正証明書付	8,200	8,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2408	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,700	2,800
2408	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,200	3,300
2408	2-8966-01-20	ノータッチタイマー手洗い当番TM-27校正	8,700	8,800
2408	3-5459-01-20	ノータッチタイマー TM-29 校正書付	9,200	9,300
2409	4-1843-01	HS24490M トリプルタイマー	3,300	3,700
2409	4-1843-01-20	HS24490M トリプルタイマー校正付	9,300	9,700
2409	3-6025-01	4連タイマー HS120365	4,000	4,500
2409	3-6025-01-20	4連タイマー HS120365 校正書付	10,000	10,500
2410	4-1844-01	HS24670 4チャンネルタイマー	3,300	3,700
2410	4-1844-01-20	4チャンネルタイマーHS24670 校正	9,300	9,700
2411	62-3779-97	T-565WT 時計付防水タイマー	1,280	1,450
2411	62-3779-98	T-565PK 時計付防水タイマー	1,280	1,450
2411	62-3779-99	T-565GN 時計付防水タイマー	1,280	1,450
2412	1-1876-21	防水型タイマー TM-36	1,600	1,700
2415	2-9609-01	デジタルストップウォッチTM-100S	2,000	2,100
2415	2-9609-01-20	デジタルストップウォッチTM100S校正	8,000	8,100
2415	8-5915-01	ストップウォッチ PC396	1,150	1,250
2415	8-5915-01-20	ストップウォッチPC396 校正証明書付	7,150	7,250
2415	8-5915-01-24	ストップウォッチPC396 JCSS校正	9,150	9,250
2416	3-330-01	耐衝撃ストップウォッチ 1042AS	5,000	5,900
2416	8-5960-01	ストップウォッチ PC894	1,600	1,700
2416	3-330-01-20	耐衝撃ストップウォッチ1042AS 校正	11,000	11,900
2416	8-5960-01-20	ストップウォッチPC894 校正証明書付	7,600	7,700
2416	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	28,000	30,000
2416	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	33,000	35,000
2416	6-9198-01	ストップウォッチ 121. 1515-00	27,000	29,000
2416	6-9198-01-20	ストップウォッチ121. 151500校正	33,000	35,000
2417	3-6930-01	ストップウォッチ121. 0117-00	25,000	26,800
2417	3-6930-02	ストップウォッチ121. 0417-00	21,400	23,000
2417	3-6930-03	ストップウォッチ121. 0217-00	25,000	26,800
2417	3-6930-04	ストップウォッチ121. 0317-00	21,400	23,000
2417	3-6930-01-20	ストップウォッチ121. 011700校正	31,000	32,800
2417	3-6930-02-20	ストップウォッチ121. 041700校正	27,400	29,000
2417	3-6930-03-20	ストップウォッチ121. 021700校正	31,000	32,800
2417	3-6930-04-20	ストップウォッチ121. 031700校正	27,400	29,000
2419	3-663-01	アルカリ乾電池B-LA-T1X2 12本	2,500	2,770
2419	3-663-02	アルカリ乾電池B-LA-T2X2 12本	1,660	1,870
2419	3-663-03	アルカリ乾電池 LA-T3X10 10本	380	430
2419	3-663-04	アルカリ乾電池 LA-T4X10 10本	320	370
2419	3-663-05	アルカリ乾電池 LA-9VX1 1本入	270	310
2420	4-1785-01	L-LR44X2 ボタン電池	100	130
2420	4-1785-02	L-C2025X2 ボタン電池	120	140
2420	4-1785-03	L-C2032X2 ボタン電池	120	140
2424	62-9939-31	GTHK-27ホームツールキット27	4,250	5,250
2425	62-9939-47	GTMK-68 メンテナンスキット 68	5,980	7,700
2425	61-0410-15	KS-19 メンテナンスキット	16,800	17,400
2426	62-9939-25	GTMK-42メカニックツールキット42	5,450	6,700
2426	3-713-01	工具セット RS9575S	25,000	30,800
2426	3-797-01	メカニックツールセット 54006	44,800	54,800
2426	3-797-02	54007 メカニックツールセット両開き	39,800	48,800
2426	61-4086-03	800S-346DO ツールセット両開き	43,000	46,230
2428	3-8209-01	精密ニッパ SN-130	8,740	9,620
2430	61-3989-24	9070-220 回転パンチプライヤー	3,250	3,550
2430	3-798-03	ポンププライヤー 8701-180SB	5,200	5,450
2430	3-798-05	ポンププライヤー 8701-300SB	7,500	7,800
2430	3-9745-01	ネジザウルス PZ-64	2,400	2,800
2430	3-9745-02	ネジザウルス PZ-65	2,600	3,000
2431	62-2858-32	SWM-34S スーパーワイドモンキー	1,700	2,060
2431	62-2858-33	SWM-38S スーパーワイドモンキー	2,100	2,530
2431	62-2858-34	SWM-50S スーパーワイドモンキー	3,300	3,850
2432	62-9938-68	GTSA-30TR トルクレンチ	3,800	5,050

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2432	62-9943-08	GTSA-40TR トルクレンチ	4,350	5,800
2432	62-9943-07	GTSA-2025TR トルクレンチ	4,660	6,200
2432	62-9943-06	GTSA-3025TR トルクレンチ	4,900	6,500
2432	62-9940-51	GTRS-06 測定用トルクレンチセット	5,000	6,250
2432	63-4044-28	9318M1050J トルクハンドル	24,700	24,690
2432	63-4044-31	9320M0.42.0J トルクハンドル	25,650	26,140
2432	63-4044-32	9320M1.05.0J トルクハンドル	25,650	26,140
2435	62-2835-09	EPS-650 精密ドライバーセット	1,200	1,400
2435	62-2835-10	EPS-652 精密ドライバーセット	1,200	1,400
2437	6-7913-01	精密作業用はさみ 1C2.00	5,800	6,100
2437	6-7913-02	精密作業用はさみ 1C3.00	5,700	6,000
2441	8-494-01	チューブカッター プラスチックチューブ用	6,900	7,600
2441	8-494-02	プラスチックチューブ用替刃	1,800	2,000
2443	62-9951-21	3A ガラス切 薄板硝子用(2~3mm)	2,380	2,800
2443	62-9951-22	2A ガラス切 中板硝子用(3~4mm)	2,500	2,950
2443	62-9951-23	1A ガラス切 厚板硝子用(4~5mm)	2,650	3,100
2444	62-9942-53	GTLC-100 L型クランプ100mm	1,880	2,300
2444	62-9942-54	GTLC-150 L型クランプ150mm	1,900	2,320
2444	62-9942-60	GTLC-200 L型クランプ200mm	2,150	2,650
2444	62-9942-61	GTLC-250 L型クランプ250mm	2,150	2,650
2444	62-9942-62	GTLC-300 L型クランプ300mm	2,450	3,000
2444	4-1713-01	GTLC-450 L型クランプ	2,600	2,870
2444	62-9942-63	GTLC-600 L型クランプ600mm	4,180	5,150
2444	62-9942-64	GTLC-900 L型クランプ900mm	5,800	7,150
2444	62-9942-65	GTLC-1200 L型クランプ1200	6,850	8,400
2445	3-8390-01	ウレタンハンマー X0HD	6,600	7,500
2445	3-8390-02	ウレタンハンマー 0HD	7,700	8,700
2445	3-8390-03	ウレタンハンマー X02HD	8,700	9,900
2445	3-8390-04	ウレタンハンマー 1HD	9,100	10,300
2445	3-8390-05	ウレタンハンマー 1XHD	10,700	12,100
2445	3-8390-06	ウレタンハンマー 2HD	11,000	12,400
2445	3-8390-07	ウレタンハンマー 3HD	14,100	15,900
2445	3-8390-08	ウレタンハンマー 4HD	39,200	44,300
2445	3-8390-09	ウレタンハンマー 10HD	45,700	51,700
2445	3-8390-10	ウレタンハンマー 12HD	58,800	66,400
2445	3-8390-11	ウレタンハンマー 14HD	66,000	74,600
2446	62-9941-04	GTIM-02 伸縮式点検鏡 丸型 小	450	550
2446	62-9941-05	GTIM-16 伸縮式点検鏡 丸型 大	580	700
2446	62-9943-17	GTIM-31 伸縮式点検鏡角型ライト付	1,380	1,650
2446	2-3241-01	ミラー棒 P-70S	5,400	5,870
2446	2-3241-02	ミラー棒 P120-S	5,800	6,360
2446	2-3241-03	ミラー棒 P-180W	8,000	8,800
2446	2-1029-01	チェックライト PX-2MSW	8,500	8,900
2446	2-1029-02	チェックライトフレキタイプPX-2MFW	8,800	9,200
2446	2-1029-03	チェックライト 交換用ランプ	1,500	1,950
2447	4-2345-01	RL40W-Y-P ダイヤル錠	2,100	2,200
2447	4-2345-02	RL40W-R-P ダイヤル錠	2,100	2,200
2447	4-2345-03	RL40W-GN-P ダイヤル錠	2,100	2,200
2447	4-2345-04	RL40W-B-P ダイヤル錠	2,100	2,200
2447	4-2345-05	RL40W-GY-P ダイヤル錠	2,100	2,200
2447	4-2345-06	RL40W-BK-P ダイヤル錠	2,100	2,200
2449	3-9763-11	折りたたみ自転車M-100 CA	25,000	29,500
2449	3-9763-12	折りたたみ自転車M-100 BK	25,000	29,500
2449	3-9763-13	折りたたみ自転車M-200 W	30,000	32,200
2449	3-9762-11	折りたたみ自転車M-206F W	35,000	40,500
2449	3-9762-12	折りたたみ自転車M-206F CA	35,000	40,500
2449	3-9762-13	折りたたみ自転車M-206F BK	35,000	40,500
2449	3-9762-14	折りたたみ自転車M-206F KH	35,000	40,500
2450	3-7128-08	分子モデルシステムダイヤモンド原子30個	4,300	4,600
2451	7-8329-01	LLV119 腰椎モデル	9,800	10,500
2451	7-8332-01	LSS180 全身骨格モデル	35,000	38,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2451	7-8330-01	LMC32 骨盤付き脊柱モデル	16,000	17,000
2451	7-8331-01	LSM319 頭蓋3分割モデル	9,600	10,000
2451	7-8328-01	LHM307A 心臓モデル	9,800	10,500
2455	3-654-06	化石標本 100種	65,000	80,000
2455	3-657-01	岩石標本 火成岩6種	1,200	1,500
2455	3-657-02	岩石標本 堆積岩6種	1,200	1,500
2455	3-657-03	岩石標本 変成岩6種	1,200	1,500
2455	3-657-04	岩石標本 火山噴出物6種	1,200	1,500
2455	3-657-05	岩石標本 造岩鉱物6種	1,200	1,500
2455	3-657-06	岩石標本 岩石標本15種	3,000	3,600
2455	3-657-07	岩石標本 50種	25,000	30,000
2455	3-657-08	岩石標本 100種	55,000	66,000
2455	3-657-09	岩石標本 岩石・造岩鉱物標本22種	3,500	4,200
2455	3-657-10	岩石標本 岩石・鉱物標本100種	15,000	18,000
2459	4-2561-01	BS-182D 2Dバーコードリーダー	14,500	15,500
2464	3-8329-01	ビデオコンバーター TSCHDMI4	8,000	11,100
2465	4-2911-01	カラー液晶モニター EV2360-WT	45,500	48,900
2465	4-2911-02	カラー液晶モニター EV2360-BK	45,500	48,900
2465	4-2911-03	カラー液晶モニター EV2460-WT	49,400	53,700
2465	4-2911-04	カラー液晶モニター EV2460-BK	49,400	53,700
2473	4-2985-01	TM-200 大判プリンター	208,000	218,000
2473	4-2985-02	TM-205 大判プリンター	268,000	278,000
2473	4-2985-03	TM-300 大判プリンター	338,000	358,000
2473	4-2985-04	TM-305 大判プリンター	398,000	418,000
2475	3-9669-01	レーザーポインター ELP-GP30	40,000	42,100
2477	63-1827-06	WB-3W ホワイトボード 小	10,200	11,000
2477	63-1827-07	WB-4W ホワイトボード 中	11,600	12,500
2477	63-1827-08	WB-8W ホワイトボード 大	21,800	23,500
2477	63-1827-09	WB-3D ホワイトボード行動予定表 小	11,200	12,100
2477	63-1827-10	WB-4D ホワイトボード行動予定表 大	12,300	13,300
2477	63-1827-11	WB-4M ホワイトボード 月予定表	12,300	13,300
2478	63-1827-04	MBS-700 ミーティングボード	25,000	26,000
2479	63-1827-03	MBS-600JF-Wミーティングボード	28,500	30,000
2479	3-9052-01	映写対応ホワイトボード壁掛け UM34N	32,800	33,800
2479	3-9052-02	映写対応ホワイトボード壁掛け UM36N	49,800	51,300
2479	3-9052-03	映写対応ホワイトボード壁掛け UM46N	62,900	66,900
2479	3-9052-04	映写対応ホワイトボード壁掛け UM48N	79,800	85,300
2479	3-9052-05	映写対応ホワイトボード UM34TD	85,600	89,900
2479	3-9052-06	映写対応ホワイトボード UM36TD	116,000	121,800
2479	3-9052-07	映写対応ホワイトボード UM46TD	128,000	135,300
2479	3-9052-08	映写対応ホワイトボード UM48TD	169,000	177,500
2480	3-8955-03	透明ボード UDTP23N(タテ型)	47,000	48,400
2480	3-8955-01	透明ボード UDTP34N(タテ型)	78,000	80,400
2480	3-8955-02	透明ボード UDTP34YN(ヨコ型)	78,000	80,400
2486	4-2121-01	□300-1 マグネットラバーシート	2,160	2,280
2486	4-2121-02	□300-2 マグネットラバーシート	4,060	4,280
2486	4-2122-01	□500-1 マグネットラバーシート	5,520	5,800
2486	4-2122-02	□500-2 マグネットラバーシート	10,600	11,100
2487	6-5676-01	マグネットテープ19.1×0.8mmt	3,900	4,500
2487	6-6460-01	広巾マジックテープ123492 白	630	730
2487	6-6460-02	広巾マジックテープ123491 黒	630	730
2488	1-9320-01	研究用ノート ノーLB208SN	1,630	1,750
2488	1-9320-02	研究用ノート ノーLB208HS A4	3,260	4,200
2488	1-9320-03	研究用ノート ノーLB4SN B5	880	980
2488	3-6019-01	ラボノート HS8610A	2,600	3,300
2488	3-6019-02	ラボノート HS8610B	3,200	4,000
2488	3-6019-03	ラボノート HS8610D	3,200	4,000
2488	4-453-01	カッティングマット LTM300	1,400	1,500
2488	4-453-02	カッティングマット LTM450	2,600	2,800
2488	1-6409-01	カッティングマット SMO-2000	2,350	2,410
2488	1-6409-02	カッティングマット MMO-3900	4,600	4,720

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2489	4-458-01	数取器 NXS-1	980	1,000
2489	4-458-02	数取器 NXP-1	780	840
2489	4-458-03	数取器 NXS-1S	1,100	1,180
2489	4-458-04	数取器 NXS-2	3,200	3,400
2489	4-458-05	数取器 NXS-3	5,000	5,400
2489	4-458-06	数取器 NXS-4	6,800	7,300
2489	4-458-07	数取器 NXS-5	8,600	9,200
2491	3-7501-02	ラミネーター Saturn 3i A3	18,000	24,000
2492	3-5160-11	マイクロカットシュレツダJB11CDM	29,700	36,500
2492	63-1827-60	530K-A1 図面架	40,200	43,000
2494	7-5168-01	チューブファイル フーE620B 青	910	1,050
2494	7-5168-02	チューブファイル フーE620C 銀	910	1,050
2494	7-5169-01	チューブファイル フーE630B 青	910	1,050
2494	7-5169-02	チューブファイル フーE630C 銀	910	1,050
2494	7-5170-01	チューブファイル フーE640B 青	1,020	1,130
2494	7-5170-02	チューブファイル フーE640C 銀	1,020	1,130
2494	7-5171-01	チューブファイル フーE650B 青	1,020	1,130
2494	7-5171-02	チューブファイル フーE650C 銀	1,020	1,130
2494	7-5172-01	チューブファイル フーE660B 青	1,130	1,220
2494	7-5172-02	チューブファイル フーE660C 銀	1,130	1,220
2494	7-5173-01	チューブファイル フーE670B 青	1,130	1,220
2494	7-5173-02	チューブファイル フーE670C 銀	1,130	1,220
2494	7-5174-01	チューブファイル フーE680B 青	1,180	1,410
2494	7-5174-02	チューブファイル フーE680C 銀	1,180	1,410
2494	7-5175-01	チューブファイル フーE690B 青	1,290	1,540
2494	7-5176-01	チューブファイル フーE6100B 青	1,340	1,590
2494	7-5176-02	チューブファイル フーE6100C 銀	1,340	1,590
2494	7-3089-01	ファイルボックスS	350	400
2494	7-3089-02	ファイルボックスM	420	460
2494	7-3089-03	ファイルボックスL	620	700
2494	7-3089-04	ファイルボックスファイルスタンド	330	370
2496	7-5202-01	ふせん K2メ-7575Y正方形 10冊	950	1,310
2496	7-5202-02	ふせん K2メ-7575 正方形 10冊	950	1,310
2496	7-5203-01	ふせん K2メ-7550黄ノート 10冊	860	1,180
2496	7-5203-02	ふせん K2メ-7550 ノート 10冊	860	1,180
2496	7-5204-02	ふせんK2メ-7525レギュラー 20本	880	1,210
2496	7-5206-01	ふせん K2メ-75125Y 大型ノート	690	950
2496	7-5207-01	ふせん K2メ-5015Y ミニサイズ	1,390	1,910
2496	7-5207-02	ふせん K2メ-5015 ミニサイズ	1,390	1,910
2496	4-1860-01	Digi-Note-2pack 伝言メモ	5,800	7,400
2497	61-0614-51	ドットライナー 本体 強粘着	400	450
2497	61-0614-42	ドットライナー つめ替えテープ強粘着	300	360
2497	63-3004-04	MH36K110 1カ月工程表10段壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-05	MH36K1 1カ月工程表15段 壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-06	MH36K120 1カ月工程表20段壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-07	MH36K210 2カ月工程表10段壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-08	MH36K2 2カ月工程表15段 壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-09	MH36K220 2カ月工程表20段壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-10	MH34K110 1カ月工程表10段壁掛	36,600	38,500
2497	63-3004-11	MH34K1 1カ月工程表15段 壁掛	36,600	38,500
2497	63-3004-12	MH34K120 1カ月工程表20段壁掛	36,600	38,500
2497	63-3004-13	MH36K310 3カ月工程表10段壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-14	MH36K3 3カ月工程表15段 壁掛	48,400	51,000
2497	63-3004-15	MH36K320 3カ月工程表20段壁掛	48,400	51,000
2497	4-1921-01	Y8HH300CN 案内板	30,800	31,800
2497	4-1921-02	Y8HH450C 案内板	36,400	37,500
2497	4-1921-03	Y8HH600C 案内板	42,000	43,300
2497	4-1921-04	Y8HK300CN 案内板	30,500	31,400
2497	4-1921-05	Y8HK450C 案内板	36,000	37,000
2497	4-1921-06	Y8HK600C 案内板	41,500	42,800
2498	63-1828-36	NF-10K 名札掛け	5,000	5,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2498	63-1828-37	NF-20K 名札掛け	10,000	10,700
2498	63-1828-38	NF-300K 名札掛け	18,500	19,800
2498	63-1828-39	NF-400K 名札掛け	23,000	24,600
2498	63-1828-40	NF-600K 名札掛け	34,000	36,400
2498	4-1931-01	KFR1278 ホルダーレール付表示板	60,000	61,800
2498	4-2001-01	KB23-910 2way掲示板	14,500	15,000
2498	4-2001-02	KB34-910 2way掲示板	25,600	26,400
2498	4-2001-03	KB36-910 2way掲示板	37,000	37,600
2498	4-2001-04	KB23-912 2way掲示板	14,500	15,000
2498	4-2001-05	KB34-912 2way掲示板	25,600	26,400
2498	4-2001-06	KB36-912 2way掲示板	37,000	37,600
2500	2-3400-11	クッションマット MR0625221	5,100	5,400
2500	2-3400-12	クッションマット MR0625225	5,100	5,400
2500	2-3400-13	クッションマット MR0625301	7,000	7,400
2500	2-3400-14	クッションマット MR0625305	7,000	7,400
2500	2-3400-15	クッションマット MR0625431	9,180	9,800
2500	2-3400-16	クッションマット MR0625435	9,180	9,800
2500	2-3400-17	クッションマット MR0625451	11,100	11,800
2500	2-3400-18	クッションマット MR0625455	11,100	11,800
2501	1-662-01	疲労軽減マット エルゴマット20.009	37,000	39,000
2501	1-8729-01	トリプルシート 緑2.3mm	60,000	69,000
2502	2-8515-01	小型オゾン脱臭装置 KPO-T02	150,000	182,000
2506	4-2163-01	2000031281 チェア	7,300	8,620
2507	4-2162-01	2000026751 テーブル	7,300	8,160
2507	4-2486-07	110452 ショックコード12mm	20,100	28,000
2508	4-1463-01	9107 Khaki ポストンバッグ	1,780	2,020
2508	4-1463-02	9107 Camofla ポストンバッグ	1,780	2,020
2508	4-1463-03	9107 Black ポストンバッグ	1,780	2,020
2510	3-8371-11	MSAP-AC100-W 空気清浄機	24,000	26,300
2511	4-1338-01	IJD-I50 衣類乾燥除湿機	23,900	28,500
2512	4-1340-01	IC-CSP5レッド クリーナー	25,800	21,300
2513	63-4011-21	IOH-1208KS-W オイルヒーター	10,560	10,800
2513	3-7319-01	ジェットヒーターHP HPE 80A	91,000	97,100
2513	3-7317-01	ジェットヒーターHP HPE370	196,000	211,000
2514	2-9991-01	熱風機SHD-1.3FⅡ	158,300	177,400
2514	2-9991-02	熱風機SHD-2FⅡ	160,400	179,700
2514	2-9991-03	熱風機SHD-4FⅡ	205,200	229,900
2514	2-9991-04	熱風機SHD-6FⅡ	221,700	248,200
2514	2-9991-05	熱風機SHD-9FⅡ	274,800	307,700
2514	2-9991-16	熱風機 SHD-15FⅢ	516,900	579,000
2514	2-9952-21	スポットエアコン SS-28EJ-1	102,000	107,170
2514	2-9952-22	スポットエアコン SS-28EJ-3	102,000	107,170
2514	2-9952-23	スポットエアコン SS-28DJ-1	119,350	125,350
2514	2-9952-24	スポットエアコン SS-28DJ-3	119,350	125,350
2514	2-9952-25	スポットエアコン SS-28WJ-1	206,000	216,330
2514	2-9952-26	業務用スポットエアコンSS-28WJ-3	206,000	216,330
2514	63-5580-59	PCF-SM12-W サーキュレーターアイ	6,100	5,000
2514	63-5580-62	PCF-SC12 サーキュレーターアイ	7,300	6,200
2514	63-4010-99	PCF-SC15 サーキュレーター18畳	9,100	10,000
2514	63-4011-01	PCF-SC15Tサーキュレーター18畳	11,300	12,400
2514	63-5580-63	PCF-SDC15T サーキュレーターアイ	15,600	17,100
2516	63-5580-74	TWF-M73-W タワーファンメカ式	7,450	7,200
2516	3-8121-11	小型加湿器 SHM-120R1-G	4,550	4,200
2516	3-8121-12	小型加湿器 SHM-120R1-A	4,550	4,200
2516	3-8121-13	小型加湿器 SHM-120R1-W	4,550	4,200
2516	3-8121-14	小型加湿器 SHM-120R1-P	4,550	4,200
2516	3-8122-11	小型加湿器 SHM-260R1-G	5,470	5,200
2516	3-8122-12	小型加湿器 SHM-260R1-A	5,470	5,200
2516	3-8122-13	小型加湿器 SHM-260R1-W	5,470	5,200
2516	3-8122-14	小型加湿器 SHM-260R1-P	5,470	5,200
2519	4-463-01	超音波洗浄器 MCS-2P	39,800	42,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2519	4-463-02	超音波洗浄器 MCS-3P	59,800	64,000
2519	4-463-03	超音波洗浄器 MCS-6P	98,000	104,000
2519	4-463-04	超音波洗浄器 MCS-10P	126,000	135,000
2519	4-462-01	超音波洗浄器 MCD-2P	57,000	60,000
2519	4-462-02	超音波洗浄器 MCD-3P	85,000	90,000
2519	4-462-03	超音波洗浄器 MCD-6P	126,000	134,000
2519	4-462-04	超音波洗浄器 MCD-10P	155,000	165,000
2520	3-6746-01	超音波洗浄器 MCS-2	39,800	42,000
2520	3-6746-02	超音波洗浄器 MCS-3	59,800	64,000
2520	3-6746-03	超音波洗浄器 MCS-6	98,000	104,000
2520	3-6746-04	超音波洗浄器 MCS-10	126,000	135,000
2520	3-6746-05	超音波洗浄器 MCS-13	148,800	158,000
2520	3-6746-06	超音波洗浄器 MCS-20	195,500	208,000
2520	3-6746-07	超音波洗浄器 MCS-27	230,000	245,000
2520	3-6747-01	超音波洗浄器 MCD-2	57,000	60,000
2520	3-6747-02	超音波洗浄器 MCD-3	85,000	90,000
2520	3-6747-03	超音波洗浄器 MCD-6	126,000	134,000
2520	3-6747-04	超音波洗浄器 MCD-10	155,000	165,000
2520	3-6747-05	超音波洗浄器 MCD-13	170,000	181,000
2520	3-6747-06	超音波洗浄器 MCD-20	215,000	229,000
2520	3-6747-07	超音波洗浄器 MCD-27	250,000	266,000
2522	4-2565-01	MCK-613 ローハイトワゴン	21,000	23,000
2522	4-2565-02	MCK-2027 ローハイトワゴン	24,000	26,500
2522	3-8230-01	洗浄カゴ MCS/MCD-2用	5,400	5,700
2522	3-8230-02	洗浄カゴ MCS/MCD-3用	6,700	7,100
2522	3-8230-03	洗浄カゴ MCS/MCD-6用	7,300	7,700
2522	3-8230-04	洗浄カゴ MCS/MCD-10用	8,000	8,500
2522	3-8230-05	洗浄カゴ MCS/MCD-13用	8,300	8,800
2522	3-8230-06	洗浄カゴ MCS/MCD-20用	8,800	9,300
2522	3-8230-07	洗浄カゴ MCS/MCD-27用	9,500	10,000
2524	1-2160-01	超音波洗浄器 ASU-2	49,500	57,500
2524	1-2160-02	超音波洗浄器 ASU-3	71,500	88,000
2524	1-2160-03	超音波洗浄器 ASU-6	113,000	119,000
2524	1-2160-04	超音波洗浄器 ASU-10	145,000	153,000
2524	1-2160-05	超音波洗浄器 ASU-20	220,000	232,000
2524	1-2162-01	超音波洗浄器 ASU-2M	60,900	74,500
2524	1-2162-02	超音波洗浄器 ASU-3M	84,900	98,500
2524	1-2162-03	超音波洗浄器 ASU-6M	123,000	130,000
2524	1-2162-04	超音波洗浄器 ASU-10M	160,800	170,000
2524	1-2162-05	超音波洗浄器 ASU-20M	225,000	237,000
2524	1-2161-03	超音波洗浄器 ASU-6D	136,500	144,000
2524	1-2161-04	超音波洗浄器 ASU-10D	176,000	185,000
2524	1-2161-05	超音波洗浄器 ASU-20D	249,000	262,000
2525	7-5646-01	超音波洗浄器用架台 ASU-2・3用	19,300	22,000
2525	7-5646-12	超音波洗浄器用架台 ASU-6・10用	22,000	25,000
2525	7-5646-13	超音波洗浄器用架台 ASU-20用	33,000	36,000
2527	4-2534-01	LSC-38/38D用 洗浄カゴ	18,000	19,000
2527	4-2534-02	LSC-63/63D用 洗浄カゴ	25,000	26,600
2528	4-464-01	二周波超音波洗浄器 HFC-3D	118,000	125,000
2528	4-464-02	二周波超音波洗浄器 HFC-10D	176,000	187,000
2529	4-2715-01	UT-107L 超音波洗浄機	76,000	91,000
2529	4-2715-03	UT-307L 超音波洗浄機	135,000	162,000
2529	4-2715-04	UT-407L 超音波洗浄機	178,000	214,000
2529	4-016-21	超音波洗浄機 UT-107M	92,000	110,000
2529	4-017-21	超音波洗浄機 UT-307M	162,000	194,000
2529	4-018-21	超音波洗浄機 UT-407M	210,000	252,000
2529	0-5756-21	超音波洗浄機 UT-107H	100,000	120,000
2529	0-5756-22	超音波洗浄機 UT-307H	175,000	210,000
2529	0-5756-23	超音波洗浄機 UT-407H	225,000	270,000
2529	0-5756-26	超音波洗浄機 UT-607H	368,000	442,000
2530	1-1628-01	超音波洗浄器AS12GTU	49,500	54,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2530	1-1628-02	超音波洗浄器AS22GTU	88,000	96,000
2530	1-1628-03	超音波洗浄器AS33GTU	115,000	125,000
2530	1-1628-04	超音波洗浄器AS52GTU	148,000	161,000
2530	1-1628-05	超音波洗浄器AS72GTU	203,000	221,000
2530	1-1628-06	超音波洗浄器AS82GTU	247,000	269,000
2530	1-1628-07	超音波洗浄器AS83GTU	319,000	346,000
2530	2-5132-01	超音波洗浄器AS12GTU バスケット	6,600	8,600
2530	2-5132-02	超音波洗浄器AS22GTU バスケット	8,350	10,000
2530	2-5132-03	超音波洗浄器AS33GTU バスケット	10,100	12,000
2530	2-5132-04	超音波洗浄器AS52GTU バスケット	12,200	15,200
2530	2-5132-05	超音波洗浄器AS72GTU バスケット	13,900	17,000
2530	2-5132-06	超音波洗浄器AS82GTU バスケット	16,700	20,000
2530	2-5132-07	超音波洗浄器AS83GTU バスケット	20,500	25,000
2532	1-3216-02	超音波洗浄器AS482	26,400	28,000
2532	1-3216-01	超音波洗浄器AS38A	7,300	7,800
2532	2-8024-11	超音波洗浄器 AUC-06L	13,200	14,000
2532	2-8025-11	超音波洗浄器 AUC-1L	16,500	17,500
2533	1-3216-03	超音波洗浄器AS486	58,000	62,000
2535	1-7651-11	大型超音波洗浄器用架台5-450HD	24,000	26,500
2535	1-7651-12	大型超音波洗浄器用架台7-450HD	26,000	28,500
2536	4-1667-01	CDWU 超音波洗浄インジケーター	18,800	23,500
2540	4-026-01	自動洗浄器(セット)ピペット用AB-1型	23,700	26,100
2540	4-026-02	自動洗浄器(セット)ピペット用AB-2型	19,500	21,500
2540	4-026-03	自動洗浄器(セット)ピペット用AB-3型	18,000	19,900
2540	4-027-01	自動洗浄器 ピペット用 A-1型 大	17,000	18,700
2540	4-027-02	自動洗浄器 ピペット用A-2型 中	13,500	14,900
2540	4-027-03	自動洗浄器 ピペット用A-3型 小	12,800	14,100
2540	4-028-01	洗浄カゴ ピペット用B-1型 大	6,800	7,500
2540	4-028-02	洗浄カゴ ピペット用B-2型 中	6,100	6,800
2540	4-028-03	洗浄カゴ ピペット用B-3型 小	5,300	5,900
2540	4-028-04	洗浄カゴ ピペット用B-4型 特大	8,500	9,400
2540	4-028-05	洗浄カゴ ピペット用B-5型 特中	7,100	7,900
2541	4-035-02	オートワッシャー 予備ブラシ 1	1,800	1,900
2541	4-035-03	オートワッシャー 予備ブラシ 2	1,500	1,600
2541	4-035-04	オートワッシャー 予備ブラシ 3	1,300	1,400
2541	4-035-05	オートワッシャー 予備ブラシ 4	1,300	1,400
2542	4-2717-01	ISHT-5000-W 食器洗い乾燥機	49,300	42,200
2545	3-6591-06	液体洗浄剤 ECS-2420	27,500	28,700
2547	7-4415-01	キュービーテナーカート5・10L用	29,800	32,700
2547	7-4415-02	キュービーテナーカート18・20L用	29,800	32,600
2550	3-4848-01	業務用衣料洗剤 5kg	1,900	2,060
2550	3-9894-01	艶出しクリーナー 480ML	840	900
2550	3-9891-01	ステンレス用洗浄艶出し剤 480	1,020	1,100
2551	3-9486-12	EPA除菌剤配合消臭剤 3.78L	7,880	8,250
2551	3-9487-11	EPA除菌洗剤 レモングリーンDD	6,750	7,050
2551	3-9895-11	多目的クリーナー 480ML	950	1,010
2558	8-5911-11	AS2632 ナビエータオル	28,600	30,700
2558	5-5378-11	アイワイプ ステンレスケース 300	5,200	6,000
2561	7-5328-11	洗浄用ブラシ 03-570A	920	1,160
2561	7-5328-12	洗浄用ブラシ 03-570B	960	1,100
2561	7-5328-13	洗浄用ブラシ 03-570C	1,020	1,200
2561	7-5328-14	洗浄用ブラシ 03-571-5	1,340	1,400
2561	7-5328-05	洗浄用ブラシ 03-572-5 12本入	7,800	8,200
2561	7-5328-06	洗浄用ブラシ 03-578 12本入	7,900	12,000
2564	7-4030-01	フラスコブラシ 小	1,580	1,900
2564	7-4030-02	フラスコブラシ 中	1,650	1,970
2564	7-4030-03	フラスコブラシ 大	2,850	3,370
2566	4-1942-03	KK662 ブラシ	640	680
2566	7-7370-01	オレンジ シリコンブラシ	1,580	1,700
2566	7-7370-02	緑 シリコンブラシ	1,580	1,700
2566	7-7370-03	ピンク シリコンブラシ	1,580	1,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2566	7-7369-01	オレンジ シリコン回転式ブラシ	1,600	1,700
2566	7-7369-02	緑 シリコン回転式ブラシ	1,600	1,700
2566	7-7369-03	ピンク シリコン回転式ブラシ	1,600	1,700
2568	2-3677-31	パイプクリーンブラシ BCPPC-HS	2,640	2,780
2568	2-3677-32	パイプクリーンブラシ BCPPC-HL	3,080	3,240
2568	2-3677-21	パイプクリーンブラシ BCPPC-16R	1,360	1,430
2568	2-3677-22	パイプクリーンブラシ BCPPC-16B	1,360	1,430
2568	2-3677-23	パイプクリーンブラシ BCPPC-16W	1,360	1,430
2568	2-3768-21	パイプクリーンブラシ BCPPC-32R	1,560	1,640
2568	2-3768-22	パイプクリーンブラシ BCPPC-32B	1,560	1,640
2568	2-3768-23	パイプクリーンブラシ BCPPC-32W	1,560	1,640
2568	2-3769-21	パイプクリーンブラシ BCPPC-50R	1,750	1,840
2568	2-3769-22	パイプクリーンブラシ BCPPC-50B	1,750	1,840
2568	2-3769-23	パイプクリーンブラシ BCPPC-50W	1,750	1,840
2570	6-8134-01	真鍮ブラシ 2行	130	160
2570	6-8134-02	真鍮ブラシ 3行	150	180
2570	6-8134-03	真鍮ブラシ 4行	170	200
2570	6-8134-04	真鍮ブラシ 剣型	500	550
2570	6-8134-05	真鍮ブラシ 小判型	550	610
2571	2-5828-31	ハンドブラシ BCP-TSW	3,040	3,500
2571	2-5828-33	ハンドブラシ BCP-TSB	3,040	3,500
2571	2-5828-32	ハンドブラシ BCP-TSR	3,040	3,500
2571	2-5828-46	ハンドブラシ BCP-TSY	3,040	3,500
2571	2-5828-47	ハンドブラシ BCP-TSG	3,040	3,500
2571	2-5828-56	ハンドブラシ BCP-THW	3,040	3,500
2571	2-5828-57	ハンドブラシ BCP-THB	3,040	3,500
2571	2-5828-58	ハンドブラシ BCP-THR	3,040	3,500
2571	2-5828-59	ハンドブラシ BCP-THY	3,040	3,500
2571	2-5828-60	ハンドブラシ BCP-THG	3,040	3,500
2571	2-5828-37	ハンドブラシ BCP-NSW	3,360	3,860
2571	2-5828-39	ハンドブラシ BCP-NSB	3,360	3,860
2571	2-5828-38	ハンドブラシ BCP-NSR	3,360	3,860
2571	2-5828-50	ハンドブラシ BCP-NSY	3,360	3,860
2571	2-5828-51	ハンドブラシ BCP-NSG	3,360	3,860
2571	2-5828-61	ハンドブラシ BCP-NHW	3,360	3,860
2571	2-5828-62	ハンドブラシ BCP-NHB	3,360	3,860
2571	2-5828-63	ハンドブラシ BCP-NHR	3,360	3,860
2571	2-5828-64	ハンドブラシ BCP-NHY	3,360	3,860
2571	2-5828-65	ハンドブラシ BCP-NHG	3,360	3,860
2571	2-5828-71	爪ブラシ BCNS-W	840	890
2571	2-5828-72	爪ブラシ BCNS-R	840	890
2571	2-5828-73	爪ブラシ BCNS-B	840	890
2571	2-5828-74	爪ブラシ BCNS-Y	840	890
2571	2-5828-75	爪ブラシ BCNS-G	840	890
2571	4-3081-01	歯ブラシ型ブラシ BCP-HBW	480	580
2571	4-3081-02	歯ブラシ型ブラシ BCP-HBB	480	580
2571	4-3081-03	歯ブラシ型ブラシ BCP-HBR	480	580
2571	4-3081-04	歯ブラシ型ブラシ BCP-HBY	480	580
2571	4-3081-05	歯ブラシ型ブラシ BCP-HBG	480	580
2572	2-2308-11	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 白	1,440	1,530
2572	2-2308-12	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 赤	1,440	1,530
2572	2-2308-13	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 黄	1,440	1,530
2572	2-2308-14	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 緑	1,440	1,530
2572	2-2308-15	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 青	1,440	1,530
2572	2-2309-11	SFHACCPブラシ ハンドLハード 白	1,440	1,530
2572	2-2309-12	SFHACCPブラシ ハンドLハード 赤	1,440	1,530
2572	2-2309-13	SFHACCPブラシ ハンドLハード 黄	1,440	1,530
2572	2-2309-14	SFHACCPブラシ ハンドLハード 緑	1,440	1,530
2572	2-2309-15	SFHACCPブラシ ハンドLハード 青	1,440	1,530
2572	3-5467-01	SFHACCPブラシ ハンドSハード 白	900	950
2572	3-5467-02	SFHACCPブラシ ハンドSハード 赤	900	950

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2572	3-5467-03	SFHACCPブラシ ハンドSハード 黄	900	950
2572	3-5467-04	SFHACCPブラシ ハンドSハード 緑	900	950
2572	3-5467-05	SFHACCPブラシ ハンドSハード 青	900	950
2572	2-2307-11	SFHACCPブラシ ハンド丸型 白	2,250	2,430
2572	2-2307-12	SFHACCPブラシ ハンド丸型 赤	2,250	2,430
2572	2-2307-13	SFHACCPブラシ ハンド丸型 黄	2,250	2,430
2572	2-2307-14	SFHACCPブラシ ハンド丸型 緑	2,250	2,430
2572	2-2307-15	SFHACCPブラシ ハンド丸型 青	2,250	2,430
2573	3-5419-01	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ白	1,100	1,160
2573	3-5419-02	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ赤	1,100	1,160
2573	3-5419-03	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ黄	1,100	1,160
2573	3-5419-04	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ緑	1,100	1,160
2573	3-5419-05	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ青	1,100	1,160
2573	2-2349-11	SFHACCPブラシユティリティソフト白	630	680
2573	2-2349-12	SFHACCPブラシユティリティソフト赤	630	680
2573	2-2349-13	SFHACCPブラシユティリティソフト黄	630	680
2573	2-2349-14	SFHACCPブラシユティリティソフト緑	630	680
2573	2-2349-15	SFHACCPブラシユティリティソフト青	630	680
2573	2-2359-11	SFHACCPブラシユティリティハード白	630	680
2573	2-2359-12	SFHACCPブラシユティリティハード赤	630	680
2573	2-2359-13	SFHACCPブラシユティリティハード黄	630	680
2573	2-2359-14	SFHACCPブラシユティリティハード緑	630	680
2573	2-2359-15	SFHACCPブラシユティリティハード青	630	680
2573	3-5421-01	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 白	900	950
2573	3-5421-02	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 赤	900	950
2573	3-5421-03	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 黄	900	950
2573	3-5421-04	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 緑	900	950
2573	3-5421-05	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 青	900	950
2574	61-8500-76	57032 HPMハンド磁性ブラシS 赤	3,700	4,100
2574	61-8500-77	57033 HPMハンド磁性ブラシS 黄	3,700	4,100
2574	61-8500-78	57034 HPMハンド磁性ブラシS 緑	3,700	4,100
2574	61-8500-79	57035 HPMハンド磁性ブラシS 青	3,700	4,100
2574	61-8500-67	57072 HPMハンド磁性ブラシ丸型赤	6,500	7,150
2574	61-8500-68	57073 HPMハンド磁性ブラシ丸型黄	6,500	7,150
2574	61-8500-69	57074 HPMハンド磁性ブラシ丸型緑	6,500	7,150
2574	61-8500-70	57075 HPMハンド磁性ブラシ丸型青	6,500	7,150
2574	4-1243-01	57107 HPMベン磁性ブラシ 赤	2,000	2,200
2574	4-1243-02	57108 HPMベン磁性ブラシ 黄	2,000	2,200
2574	4-1243-03	57109 HPMベン磁性ブラシ 緑	2,000	2,200
2574	4-1243-04	57110 HPMベン磁性ブラシ 青	2,000	2,200
2574	61-8501-19	57002 HPM長ハンドル磁性ブラシ赤	5,000	5,500
2574	61-8501-20	57003 HPM長ハンドル磁性ブラシ黄	5,000	5,500
2574	61-8501-21	57004 HPM長ハンドル磁性ブラシ緑	5,000	5,500
2574	61-8501-22	57005 HPM長ハンドル磁性ブラシ青	5,000	5,500
2574	4-1234-01	57642 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
2574	4-1234-02	57643 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
2574	4-1234-03	57644 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
2574	4-1234-04	57645 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
2574	4-1235-01	57647 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
2574	4-1235-02	57648 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
2574	4-1235-03	57649 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
2574	4-1235-04	57650 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
2574	4-1236-01	57652 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
2574	4-1236-02	57653 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
2574	4-1236-03	57654 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
2574	4-1236-04	57655 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
2574	4-1237-01	57657 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
2574	4-1237-02	57658 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
2574	4-1237-03	57659 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
2574	4-1237-04	57660 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
2574	61-8501-10	57092 HPMワンド磁性ブラシ 赤	4,500	4,950

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2574	61-8501-11	57093 HPMワンド磁性ブラシ 黄	4,500	4,950
2574	61-8501-12	57094 HPMワンド磁性ブラシ 緑	4,500	4,950
2574	61-8501-13	57095 HPMワンド磁性ブラシ 青	4,500	4,950
2575	3-3488-01	ハンド磁性ブラシ S57032赤	3,700	4,100
2575	3-3488-02	ハンド磁性ブラシ S57033黄	3,700	4,100
2575	3-3488-03	ハンド磁性ブラシ S57034緑	3,700	4,100
2575	3-3488-04	ハンド磁性ブラシ S57035青	3,700	4,100
2575	3-3487-01	ハンド磁性ブラシ L57042赤	3,900	4,300
2575	3-3487-02	ハンド磁性ブラシ L57043黄	3,900	4,300
2575	3-3487-03	ハンド磁性ブラシ L57044緑	3,900	4,300
2575	3-3487-04	ハンド磁性ブラシ L57045青	3,900	4,300
2575	3-3489-01	ショートハンドル磁性ブラシ57082赤	4,800	5,300
2575	3-3489-02	ショートハンドル磁性ブラシ57083黄	4,800	5,300
2575	3-3489-03	ショートハンドル磁性ブラシ57084緑	4,800	5,300
2575	3-3489-04	ショートハンドル磁性ブラシ57085青	4,800	5,300
2575	3-3490-01	ディッシュ磁性ブラシ スリム57012赤	3,400	3,750
2575	3-3490-02	ディッシュ磁性ブラシ スリム57013黄	3,400	3,750
2575	3-3490-03	ディッシュ磁性ブラシ スリム57014緑	3,400	3,750
2575	3-3490-04	ディッシュ磁性ブラシ スリム57015青	3,400	3,750
2575	3-3492-01	ユーティリティ磁性ブラシ57102赤	1,500	1,650
2575	3-3492-02	ユーティリティ磁性ブラシ57103黄	1,500	1,650
2575	3-3492-03	ユーティリティ磁性ブラシ57104緑	1,500	1,650
2575	3-3492-04	ユーティリティ磁性ブラシ57105青	1,500	1,650
2575	3-3491-01	ベーカリー磁性ブラシ57052赤	4,500	4,950
2575	3-3491-02	ベーカリー磁性ブラシ57053黄	4,500	4,950
2575	3-3491-03	ベーカリー磁性ブラシ57054緑	4,500	4,950
2575	3-3491-04	ベーカリー磁性ブラシ57055青	4,500	4,950
2576	4-3218-01	BCP-SBW ハンドスクラブブラシ 白	3,100	3,560
2576	4-3218-02	BCP-SBR ハンドスクラブブラシ 赤	3,100	3,560
2576	4-3218-03	BCP-SBB ハンドスクラブブラシ 青	3,100	3,560
2576	4-3218-04	BCP-SBY ハンドスクラブブラシ 黄	3,100	3,560
2576	4-3218-05	BCP-SBG ハンドスクラブブラシ 緑	3,100	3,560
2583	1-7475-01	クリーンバスケットB型 深小	7,600	8,400
2583	1-7475-02	クリーンバスケットB型 深中	8,300	9,300
2583	1-7475-03	クリーンバスケットB型 深大	10,800	12,000
2583	4-102-02	ステンクリーンバスケット 浅型	8,500	9,420
2583	4-102-01	ステンクリーンバスケット 深型	9,300	10,360
2584	3-8576-01	洗浄アルミバスケット HS20341A	4,700	5,300
2584	3-8576-02	洗浄アルミバスケット HS20341B	5,300	6,000
2586	4-113-01	ステン水切りセット	8,700	10,100
2589	1-7457-01	手提げバスケット 丸型	1,730	1,900
2589	1-7457-02	手提げバスケット 角型	1,780	1,960
2592	4-2889-01	SK-06 小型器具乾燥器	49,800	53,500
2593	2-7836-21	エコミー器具乾燥器 EKK-450N	126,000	132,000
2593	2-7836-22	エコミー器具乾燥器 EKK-700N	157,000	164,000
2593	2-7836-23	エコミー器具乾燥器 EKK-1200N	194,000	203,000
2593	2-7836-13	エコミー器具乾燥機 メッシュ棚63	11,300	11,800
2593	1-8999-22	450棚板セット THS-450	6,000	6,400
2593	3-572-01	器具乾燥器 FKK-700N	180,000	188,000
2593	3-572-02	器具乾燥器 FKK-1200N	210,000	220,000
2596	1-1612-22	スーパードライイングシェルFDSHS-AS	58,000	71,600
2596	1-1612-21	スーパードライイングシェルFDS-S-AS	85,000	98,000
2596	1-1612-12	DS-HS用吊り下げ棚板メッシュマット	4,500	5,200
2596	1-1612-11	DS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット)	6,000	7,000
2596	1-1612-13	DS-QD・迅速乾燥装置	88,000	95,000
2596	1-1612-14	DS-HS用棚板(メッシュマット)	4,500	5,300
2596	1-1612-15	DS-S用棚板(メッシュマット)	6,000	7,000
2596	1-1612-16	DS-HS交換用ビニールカーテン	8,500	11,200
2596	1-1612-17	DS-S交換用ビニールカーテン	11,000	13,000
2597	3-5312-21	ダストアウトR DR-1N(上段)	72,100	76,000
2597	3-5312-22	ダストアウトR DR-2N(下段)	67,100	70,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2597	3-5312-11	ダストアウトR用 スライドメッシュ150	9,600	10,000
2597	3-5312-12	ダストアウトR用 スライドメッシュ48	9,100	9,600
2597	3-5312-13	ダストアウトR用 スライドメッシュ20	9,000	9,400
2597	3-5312-14	ダストアウトR用 スライドバスケット 深	3,100	3,300
2597	3-5312-15	ダストアウトR用 スライドバスケット 浅	2,900	3,100
2597	3-5312-36	ダストアウトR 平棚板	6,300	6,600
2597	3-5312-18	ダストアウトR シリンダーラックM	9,900	10,300
2599	3-6798-01	ステンレスバスケットワゴン NBW	73,000	78,000
2600	3-8845-01	水切りワゴン (水受けバット)	36,800	39,500
2600	7-5647-01	水切りワゴン	30,800	33,700
2601	1-4617-03	プラスチックバット 大	1,550	1,650
2601	3-6764-01	カゴワゴン SYBW-2G	12,000	12,400
2601	3-6764-02	カゴワゴン SYBW-2CG	13,000	13,500
2604	3-8575-01	ワイヤー卓上乾燥ラック HS23243A	19,800	22,500
2604	3-8174-02	壁掛け乾燥ラック 9003355	44,300	47,200
2611	3-6549-01	ガラスビーズ滅菌器 GBSD-150	62,000	65,000
2611	3-6549-02	ガラスビーズ滅菌器 GBSD-300	73,000	76,500
2611	3-6549-11	ガラスビーズ滅菌器 ガラスビーズ	980	1,030
2611	4-198-01	シリコンスポンジ KG-48	380	420
2611	4-198-02	シリコンスポンジ KG-68	850	930
2611	4-198-03	シリコンスポンジ KG-250	9,300	10,200
2613	2-6390-11	滅菌缶HMK80180N	5,900	7,200
2615	7-5342-01	バイオリジカルインジケータ S3060百	61,000	118,000
2616	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,820	4,000
2616	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,600	5,900
2616	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	9,500	10,000
2616	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	12,400	13,100
2616	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ01-812-57 百枚	12,200	12,800
2616	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ01-812-58 百枚	12,400	13,100
2617	4-1666-01	CT22 滅菌テープ 50m	800	1,100
2617	4-1666-02	CT40 滅菌テープ 50m	2,500	3,200
2617	4-1666-03	CT50 滅菌テープ 50m	1,100	1,400
2617	4-1661-01	CD40 250枚入滅菌インジケータ	3,200	4,000
2617	4-1661-02	CD16 250枚入滅菌インジケータ	2,000	2,500
2617	4-1661-03	CD29 250枚入滅菌インジケータ	1,800	2,300
2617	4-1661-04	CD50 250枚入滅菌インジケータ	1,200	1,500
2617	4-1661-05	CD30 250枚入滅菌インジケータ	1,100	1,400
2617	7-4869-01	インジケータテープIFA12	750	800
2617	7-4869-02	インジケータテープIFA19	900	970
2617	7-4869-03	インジケータテープIFA25	1,100	1,200
2618	4-1662-01	IT12 2点式EO滅菌インジケータ	2,800	3,500
2619	2-3545-01	サニスペック滅菌バッグ SF-5075	15,000	16,500
2619	2-3534-01	サニスペック滅菌バッグSF-2035百枚	3,800	4,180
2619	1-1598-01	サニスペック滅菌袋SP-2838 百枚	2,600	2,900
2621	2-9801-01	オートクレーブ用耐熱PPバッグS 百枚	2,500	2,650
2621	2-9801-02	オートクレーブ用耐熱PPバッグM 20枚	1,300	1,400
2621	2-9801-03	オートクレーブ用耐熱PPバッグL 20枚	1,800	1,900
2621	2-9801-11	耐熱PPバッグ封かん用ベルト 100本	980	1,080
2621	8-7479-21	滅菌用耐熱PP袋 小 50枚	2,500	2,600
2621	8-7479-22	滅菌用耐熱PP袋 中 50枚	3,700	3,900
2621	8-7479-23	滅菌用耐熱PP袋 大 50枚	5,100	5,400
2622	1-6970-01	オートクレーブ袋H131820812百枚	12,400	15,200
2622	1-6970-02	オートクレーブ袋H131821012百枚	10,900	12,400
2622	1-6970-03	オートクレーブ袋H131821015百枚	16,500	19,000
2622	1-6970-04	オートクレーブ袋H131851224百枚	16,600	18,900
2622	1-6970-05	オートクレーブ袋H131852430百枚	34,400	38,700
2622	1-6970-06	オートクレーブ袋H131852436百枚	40,500	48,300
2623	3-7097-01	廃棄バッグ E706. 1 ボックス入	3,800	4,100
2623	3-7097-02	廃棄バッグ H736. 1 ロール 五百枚	7,600	8,100
2623	3-7097-11	廃棄バッグH508. 1ワイヤーフレーム	4,400	4,700
2623	3-7097-12	バッグE705. 1ワイヤーフレームセット	7,400	7,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2623	3-6028-01	ディスポバッグ HS10320 500本	14,800	16,900
2623	3-6028-02	ディスポバッグ専用ラックHS10044H	4,300	4,860
2624	7-5324-01	オートクレーブバッグ 01-814A	12,900	13,600
2624	7-5324-02	オートクレーブバッグ 01-814B	19,900	20,900
2624	7-5324-03	オートクレーブバッグ 01-814C	36,700	38,600
2624	7-5324-04	オートクレーブバッグ01-814D 百枚	37,100	39,100
2624	4-743-01	オートクレーブバッグ用スタンドSBB-S	10,000	11,400
2624	4-743-02	オートクレーブバッグ用スタンドSBB-M	12,800	13,800
2624	4-743-03	オートクレーブバッグ用スタンドSBB-L	16,800	18,300
2625	7-5021-01	バイオハザード袋F131600009 百枚	11,600	13,000
2625	7-5021-02	バイオハザードバッグF131610009	28,600	32,100
2625	7-5021-03	バイオハザード袋F131620009 百枚	30,500	34,200
2625	7-5021-04	バイオハザード袋F131600005 百枚	10,700	12,000
2625	7-5021-05	バイオハザードバッグF131610005	23,800	26,700
2625	7-5021-06	バイオハザード袋F131620005 百枚	30,000	33,600
2625	7-5021-07	オートクレーブクリップ131900100	3,600	4,200
2625	3-6195-01	バイオハザードバッグF131930500	8,900	9,900
2625	3-6195-11	バイオハザード袋F131660000 百枚	3,700	4,100
2626	3-1489-01	オートクレーブ用廃棄バッグS-T 二百枚	12,800	14,100
2626	3-1489-02	オートクレーブ用廃棄バッグM-T 二百枚	21,000	23,100
2626	3-1489-03	オートクレーブ用廃棄バッグL-T 二百枚	29,000	31,900
2626	7-5322-04	廃棄バッグL用ラック	19,000	20,000
2626	7-5322-01	オートクレーブ用廃棄バッグ S 200枚	11,000	12,000
2626	7-5322-02	オートクレーブ用廃棄バッグ M 200枚	18,200	20,000
2626	7-5322-03	オートクレーブ用廃棄バッグ L 200枚	25,600	28,000
2626	7-5322-06	オートクレーブ用廃棄バックLL 100枚	19,800	21,800
2626	7-5322-04	廃棄バッグL用ラック	19,000	20,000
2626	3-9783-01	バイオハザードゴミ箱 943BIO	19,200	23,400
2626	3-9783-02	バイオハザードゴミ箱 945BIO	24,000	29,300
2626	3-9783-03	バイオハザードゴミ箱 947BIO	25,600	31,300
2629	0-2380-12	UVロッカー UVL-2・OW	180,000	195,000
2629	2-7978-01	紫外線殺菌ロッカー S-01FN 着衣用	220,000	231,000
2629	2-7978-02	紫外線殺菌ロッカー W-02FN 着衣用	370,000	391,000
2629	2-7978-03	紫外線殺菌ロッカーS-01FNT棚板仕様	333,000	348,000
2629	2-7978-04	紫外線殺菌ロッカーW-02FNT棚板仕様	591,000	621,000
2632	2-9956-02	ハイパワークリーナーSGV-110A	117,400	131,500
2632	2-9956-01	ハイパワークリーナーSGV-110A-PC	90,400	101,200
2632	2-9957-02	ハイパワークリーナーSGV-110DP	130,000	145,700
2632	2-9957-01	ハイパワークリーナーSGV-110DPPC	99,400	111,400
2634	2-9989-01	クリーナーSAV-110R	26,600	28,600
2635	6-7081-01	ハイパワークリーナー AS-10M	80,000	85,000
2635	6-7081-02	AS-10M用紙パックフィルター10枚入	4,800	5,500
2635	6-7081-03	AS-10M用特殊コーティングフィルター	5,500	6,300
2635	6-7081-04	AS-10M用マイクロフィルター	15,000	17,000
2635	1-7977-11	バキュームクリーナー紙パックE107-7	3,100	3,550
2636	1-2795-31	サイクロンクリーナー IC-C102-W	13,700	14,600
2638	63-3195-75	VC-304WT サイクロンクリーナー	4,800	5,200
2638	63-3195-76	VC-304BK サイクロンクリーナー	4,800	5,200
2639	6-9636-11	コロコロスタンダード C2430	1,520	1,750
2639	6-9636-12	コロコロスタンダード C2440	1,100	1,270
2639	1-8075-01	コロコロ 強接着 L C3320	1,850	2,130
2639	1-8075-02	コロコロ 強接着 S C3310	1,210	1,400
2639	7-5005-21	オフィスコロコロ C3200	1,700	1,950
2639	7-5005-13	オフィスコロコロ C3220	4,000	4,950
2639	6-9635-11	粘着クリーナー(ミニコロコロ)C0020	940	1,100
2640	3-6904-01	マイクロファイバータオル2470 10枚	4,000	4,800
2641	4-1337-01	青 マイクロファイバーティッシュクロス	3,680	3,800
2641	2-7257-01	モップ CL-374-110 グリーン	1,700	1,800
2641	2-7257-02	FXモップ CL-374-110 レッド	1,700	1,800
2641	2-7257-03	FXモップ CL-374-110 ブルー	1,700	1,800
2641	2-7257-04	FXモップCL-374-110 イエロー	1,700	1,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2641	2-7257-05	FXモップCL-374-110 ホワイト	1,700	1,800
2641	2-7257-11	FXモップCL374-300-0ホルダー	900	950
2641	2-7257-12	FXモップCL374-713-0 10枚	5,000	5,250
2642	1-6523-01	ダスターモップ 45	5,350	6,300
2642	1-6523-02	ダスターモップ 60	5,750	6,750
2642	1-6523-03	ダスターモップ 90	8,700	10,200
2642	1-6523-11	ダスターモップ マイクロクロス45三十入	1,200	1,300
2642	1-6523-12	ダスターモップ マイクロクロス60三十入	1,500	1,650
2642	1-6523-13	ダスターモップ マイクロクロス90三十入	2,250	2,500
2642	1-6523-15	ダスターモップ マイクロクロス120	3,000	3,300
2642	1-6523-14	ダスターモップMO511-060X-MB	750	830
2643	4-2642-01	AZ294 タイルブラッシングスポンジ	1,950	2,100
2643	63-4172-54	FL536 吸水スポンジワイパースリム	3,300	3,550
2643	63-4172-55	SQA76吸水スポンジワイパースリムSP	620	670
2643	1-2540-01	PVAスポンジワイパー 本体	3,200	3,800
2643	1-2540-11	PVAスポンジワイパー 交換用スポンジ	660	780
2644	0-2750-01	TCTグリーンモップV-1本体	22,000	24,000
2644	0-2750-02	ディスインフェクター30用不織布100枚	14,000	15,400
2644	7-5639-01	シルバーワイパーU 338740	3,300	3,650
2644	7-5639-11	シルバーワイパーU スペアスポンジ	1,700	1,900
2644	8-418-02	シルバーワイパーワイド(W) スペア	4,560	5,600
2644	8-423-16	ドライワイパー45 本体	1,470	1,850
2644	8-423-17	ドライワイパー スペア 平金具付	520	640
2644	8-419-01	ネオカラーモップ #8 糸付	1,300	1,730
2644	8-419-04	ネオカラーモップ #8 スペア	500	610
2645	1-2521-01	清掃ハンドルMO359-00SU-MB	1,700	1,900
2645	1-2521-11	ヘッド C313-8-300X-MB	740	820
2645	1-2521-12	ヘッド C266-040X-MB	1,350	1,650
2645	1-2521-13	ヘッド C265-000X-MB	1,250	1,500
2645	4-1941-01	TSM540 モップ	6,300	6,650
2645	4-1941-11	TSM-SQA65スペア モップ	530	550
2645	63-4172-50	SQA70ワイパー取付モップフロア水拭き	780	840
2645	63-4172-51	SQA71 モップクッション水拭き	780	840
2645	63-4172-52	SQA72 ワイパー取付モップから拭き	780	840
2645	63-4172-53	SQA73 ワイパー取付モップ畳	780	840
2645	4-2641-01	SQA74 ワイパー取付モップ	780	840
2646	8-425-02	スクイザー R	5,200	6,400
2648	3-6839-01	ラムウールダスター 4275	1,500	1,600
2648	3-6839-03	ラムウールダスター 4285	2,400	2,600
2648	3-6839-04	ラムウールダスター 4290	3,600	3,900
2648	8-424-01	コンドルテーブルブラシペア	670	850
2648	5-193-01	ポリバケツ BA5B	700	810
2648	5-193-02	ポリバケツ BA5FB (フタ)	250	290
2648	5-193-03	ポリバケツ BA10B	1,180	1,360
2648	5-193-04	ポリバケツ BA10FB (フタ)	340	400
2648	5-193-05	ポリバケツ BA15B	1,620	1,870
2648	5-193-06	ポリバケツ BA15FB (フタ)	420	480
2649	4-1219-01	ハンディ オールステンレスチリトリ	10,000	10,600
2649	63-1427-68	13500 オールステンレスチリトリ穴無	15,000	16,700
2649	63-1427-69	13500 オールステンレスチリトリ穴明	15,000	16,700
2649	1-8358-11	コンパクトハンガー 3本掛	26,000	27,300
2649	1-8358-12	コンパクトハンガー 6本掛	37,500	39,500
2649	1-8359-01	モップハンガー 6本掛	31,400	33,000
2650	8-427-01	ダストカート Y-1 大	19,800	24,300
2650	8-427-02	ダストカート Y-1 小	15,400	19,000
2650	8-427-22	ダストカート小物入れ 小	4,200	4,700
2651	2-8633-01	キャスターペール45C2・B(ブルー)	8,250	9,490
2651	2-8633-02	キャスターペール70C2・R(レッド)	9,350	10,800
2651	2-8633-03	キャスターペール90C2・Y(イエロー)	10,500	12,100
2652	7-1268-03	プロシエア注射針回収ボックスN1	210	220
2652	7-1268-01	注射針廃棄ボックスN2	330	350

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2652	7-1268-02	注射針廃棄ボックスN4	530	560
2652	7-1268-53	プロシエア注射針回収ボックスN1 48個	8,600	9,000
2652	7-1268-61	注射針回収ボックスN2ケース24入	6,700	7,100
2652	7-1268-62	注射針回収ボックスN4ケース24入	11,000	11,500
2652	8-3161-01	シャープスコンテナー DISPO 0.7	250	300
2652	8-3161-02	シャープスコンテナー DISPO 1	300	350
2652	8-3161-03	シャープスコンテナー DISPO 1.5	350	400
2652	8-3161-51	シャープスコンテナDISPO0.7ケース	38,000	45,000
2652	8-3161-52	シャープスコンテナーDISPO1 ケース	36,500	42,000
2652	8-3161-53	シャープスコンテナDISPO1.5ケース	30,800	34,000
2652	2-9066-01	ディスポボックスEVO30MONO	1,400	1,500
2652	2-9066-02	ディスポボックスEVO30DUO-N	1,600	1,800
2652	2-9066-03	ディスポボックスEVO50MONO	1,800	2,000
2652	2-9066-04	ディスポボックスEVO50DUO-N	2,000	2,200
2653	8-7221-31	ディスポ針ボックス 黄色 1L	190	200
2653	8-7221-02	ディスポ針ボックス 黄色 3L	410	430
2653	8-7221-03	ディスポ針ボックス 黄色 5L	600	630
2653	8-7221-41	ディスポ針ボックス 赤色 1L	190	200
2653	8-7221-42	ディスポ針ボックス 赤色 3L	410	430
2653	8-7221-43	ディスポ針ボックス 赤色 5L	600	630
2653	3-809-01	セーフティコンテナ 0311-150F	670	700
2653	3-809-02	セーフティコンテナ 0322-150R	750	800
2653	3-809-03	セーフティコンテナ 0320-1500	1,830	1,900
2654	4-2258-01	13194-1011 バイオハザード缶	9,800	10,900
2654	7-1025-01	ガラス ディスポボックス A 6個入	10,200	10,700
2654	7-1025-02	ガラス ディスポボックス B 6個入	8,300	8,700
2655	3-6737-01	耐火ゴミ箱 WA8109100	14,800	16,800
2655	3-6737-02	耐火ゴミ箱 WA8109300	17,100	19,300
2655	3-6737-03	耐火ゴミ箱 WA8109500	19,300	21,700
2655	3-6737-04	耐火ゴミ箱 WA8109700	30,600	34,400
2656	1-8213-01	エコポリペール丸型 PEN45H本体	2,730	3,160
2656	1-8213-02	エコポリペール丸型 PEFN45Hフタ	790	910
2656	1-8213-03	エコポリペール丸型 PEN60H本体	3,570	4,130
2656	1-8213-04	エコポリペール丸型 PEFN67Hフタ	1,050	1,210
2656	1-8213-05	エコポリペール丸型 PEN70H本体	6,410	7,400
2656	1-8213-06	エコポリペール丸型 PEFN7Hフタ	1,630	1,880
2656	1-8213-07	エコポリペール丸型 PEN90H本体	7,880	9,100
2656	1-8213-08	エコポリペール丸型 PEFN9Hフタ	1,840	2,120
2656	1-8214-01	エコポリペール角型 PEK35H本体	2,990	3,450
2656	1-8214-02	エコポリペール角型 PEKF3Hフタ	1,000	1,160
2656	1-8214-03	エコポリペール角型 PEK45H本体	3,410	3,940
2656	1-8214-04	エコポリペール角型 PEKF4Hフタ	1,000	1,160
2656	1-8214-05	エコポリペール角型 PEK60H本体	4,040	4,660
2656	1-8214-06	エコポリペール角型 PEKF6Hフタ	1,260	1,450
2656	1-8214-07	エコポリペール角型 PEK70H本体	6,510	7,520
2656	1-8214-08	エコポリペール角型 PEKF7Hフタ	1,630	1,880
2656	1-8214-09	エコポリペール角型 PEK90H本体	7,560	8,730
2656	1-8214-10	エコポリペール角型 PEKF9Hフタ	1,840	2,120
2656	8-400-01	ポリペール NO. 22 本体(柄付)	2,770	3,050
2656	1-8558-01	スリムダスター ESD5S	4,080	4,710
2656	4-2193-01	33JS ワンハンドパッキンペール	3,000	3,450
2656	4-2193-02	45JS ワンハンドパッキンペール	3,500	4,030
2656	4-2193-03	70JS ワンハンドパッキンペール	4,500	5,180
2657	7-5311-01	ポリペール角型 PK30B	3,530	4,080
2657	7-5311-02	ポリペール角型 PK40B	4,260	4,920
2657	7-5311-03	ポリペール角型 PK60B	6,160	7,120
2657	7-5311-11	ポリペール角型 PK30FB(フタ)	890	1,020
2657	7-5311-12	ポリペール角型 PK40FB(フタ)	970	1,120
2657	7-5311-13	ポリペール角型 PK60FB(フタ)	1,330	1,540
2657	2-8110-15	ゴミ箱丸8L	940	1,030
2657	2-8110-11	ゴミ箱丸12L	1,100	1,220

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2657	2-8110-12	ゴミ箱丸18L	1,490	1,640
2657	2-8110-16	ゴミ箱角8L	940	1,030
2657	2-8110-13	ゴミ箱角12L	1,100	1,220
2657	2-8110-14	ゴミ箱角18L	1,490	1,640
2657	3-8816-01	レザータッチごみ箱 丸小	1,800	2,300
2657	3-8816-02	レザータッチごみ箱 角小	2,200	2,800
2657	3-8816-03	レザータッチごみ箱 角大	3,000	3,800
2657	3-6098-01	ゴミ箱RB404S-SSステンレス	2,600	2,800
2658	4-2724-01	CSP-12L クリーンセンサーポッド	9,800	10,500
2658	8-488-01	ステップオンカン 10型	2,420	2,660
2658	8-488-02	ステップオンカン 15型	3,150	3,460
2659	3-6097-01	スリムペダルボックスSB1401S18L	8,800	9,300
2659	3-6097-02	スリムペダルボックスSB1401S24L	9,800	10,400
2659	7-5661-11	クリーンステップポット 406S-22L	9,300	9,900
2659	7-5661-12	クリーンステップポット 408S-75L	26,000	27,600
2659	8-408-02	ダストポット SC-M10	8,700	10,200
2659	8-408-04	ダストポット SC-K15	9,550	11,700
2659	7-1042-02	ダストパック 204-0200アイボリー	9,300	9,600
2659	7-1042-04	ダストパック 204-0220アイボリー	9,800	10,100
2659	7-1042-05	ダストパック 204-0210ステンレス	12,300	12,600
2659	7-1042-06	ダストパック 204-0230ステンレス	13,600	13,900
2659	4-1834-01	ECO-BB バッテリー廃棄エコボックス	8,800	10,100
2660	4-2195-01	CS5-60-MX6 多段式ゴミ箱	15,400	17,700
2660	4-2195-02	CS5-60-MX7 多段式ゴミ箱	15,400	17,700
2660	4-2195-03	CS5-80-MX6 多段式ゴミ箱	19,800	22,800
2660	4-2195-04	CS5-80-MX7 多段式ゴミ箱	19,800	22,800
2660	4-2195-05	CS5-100-MX6 多段式ゴミ箱	24,200	27,800
2660	4-2195-06	CS5-100-MX7 多段式ゴミ箱	24,200	27,800
2661	6-7793-01	エックスハンガー L 45L用	21,500	23,700
2662	4-2168-01	J-65C 重量物廃棄袋	450	500
2662	4-2168-02	J-90C 重量物廃棄袋	750	820
2663	8-466-01	ワンタッチバック BOX45型黒100入	2,700	2,950
2663	8-466-02	ワンタッチバック BOX70型黒100入	4,400	4,800
2663	8-466-03	ワンタッチバック BOX90型黒100入	6,300	6,900
2663	4-666-01	ワンタッチバッグBOX45型透明 百枚	2,700	2,950
2663	4-666-02	ワンタッチバッグBOX70型透明 百枚	4,400	4,800
2663	4-666-03	ワンタッチバッグBOX90型透明 百枚	6,300	6,900
2663	4-667-01	ワンタッチ袋 BOX45型 半透明 百枚	2,700	2,950
2663	4-667-02	ワンタッチ袋 BOX70型 半透明 百枚	4,400	4,800
2663	4-667-03	ワンタッチ袋 BOX90型 半透明 百枚	6,300	6,900
2664	0-2399-01	消毒マット F-38-6 マット	5,500	6,700
2664	0-2399-02	消毒マット F-38-6B ベース	19,000	23,000
2664	0-2399-03	消毒マットC-108 専用消毒液 4L	2,520	3,150
2664	1-2374-01	ハイロンマット 412-0573	6,800	7,100
2664	2-9876-01	耐薬ビニール長マット411-0415	80,000	88,000
2664	4-2165-01	PX3001 タイルカーペット	700	730
2664	4-2165-02	PX3002 タイルカーペット	700	730
2664	4-2165-03	PX3008 タイルカーペット	700	730
2664	4-2165-04	PX3012 タイルカーペット	700	730
2664	4-2165-05	PX3019 タイルカーペット	700	730
2664	4-2165-06	PX3022 タイルカーペット	700	730
2665	7-5628-11	ストレートスノコ#85D	10,600	11,000
2665	7-5628-12	ストレートスノコ#95D	11,400	12,000
2665	7-5628-13	ストレートスノコ#105D	12,600	13,200
2665	7-5628-14	ストレートスノコ#115D	13,800	14,500
2665	7-5628-15	ストレートスノコ#180D	19,200	20,000
2666	9-115-01	ジョイントスノコ 600-0010	4,500	4,800
2666	6-8032-01	セフティースクエア430-0200ブルー	2,300	2,480
2666	6-8032-02	セフティースクエア430-0230ピンク	2,300	2,480
2666	6-8032-03	セフティースクエア430-0210緑	2,300	2,480
2666	6-8032-04	セフティースクエア4300220アイボリ	2,300	2,480

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2667	1-9321-12	テラレインマット MR0250401	8,600	9,000
2667	1-9321-11	テラレインマット MR0250801	18,000	18,800
2667	63-1427-79	WTB-750人工芝ロールタイプ防災仕様	30,000	33,300
2675	8-1072-01	ネオクリーンマスク 10入	2,160	2,360
2677	8-5932-11	マスクディスペンサー クリアN	3,100	3,300
2678	8-5941-01	快適フェイスマスク NV206 25枚	4,100	4,600
2679	3-8142-01	使捨て式防塵マスク DS2排気弁無 20枚	1,640	1,990
2679	3-8142-02	使捨て式防塵マスク DS2排気弁付 10枚	1,800	2,190
2679	3-8142-51	使い捨て式防塵マスクDS2排気弁無 大箱	18,720	22,700
2679	3-8142-52	使い捨て式防塵マスクDS2排気弁付 大箱	20,400	24,700
2682	1-8879-01	使捨て式防塵マスク 4100-B 20枚	6,200	6,700
2682	1-8879-02	使捨て式防塵マスク 4400-B 10枚	4,000	4,500
2685	2-4311-35	粒子発生器	15,700	17,000
2685	2-4311-36	塩タブレット100錠	5,500	7,500
2699	9-007-01	吸収缶低濃度CA-104NⅡ HG/AG	510	530
2703	8-1081-21	防塵保護具保管庫 SP-1	101,000	107,000
2703	8-1081-22	防塵保護具保管庫 SP-2	146,000	152,000
2704	2-9535-01	軽量安全メガネ1653601A	1,500	1,600
2704	2-9535-02	軽量安全メガネ 1653602A	1,500	1,600
2705	3-4895-01	保護メガネ 1670001JP	1,950	2,100
2705	2-9537-01	保護メガネ1654201JP	2,250	2,350
2705	2-9537-02	保護メガネ 1654202A	2,250	2,350
2705	2-9537-03	保護メガネ 1654210A	2,250	2,350
2705	2-9536-11	シールガスカート 1652318	600	650
2707	1-3812-11	保護メガネ LF-301ブルー	1,160	1,300
2707	1-8631-11	保護メガネLF-301青 ストラップ付き	1,400	1,600
2707	1-3812-12	保護メガネ LF-302ブラック	1,160	1,300
2707	1-8631-12	保護メガネLF-302黒 ストラップ付き	1,400	1,600
2707	1-3812-03	保護メガネ LF-401ブルー	1,320	1,500
2707	1-8632-11	保護メガネLF-101青 ストラップ付き	1,400	1,600
2707	1-8632-12	保護メガネLF-102黒 ストラップ付き	1,400	1,600
2707	2-9538-01	軽量保護メガネ1654101A	1,875	1,950
2707	1-8829-03	保護メガネ SS-8088	1,450	1,500
2707	2-9075-01	保護メガネYS-390PET-AF/NV	2,600	2,900
2707	2-9075-02	保護メガネYS-390PET-AF/BK	2,600	2,900
2707	2-9075-03	保護メガネYS-390PET-AF/OR	2,600	2,900
2708	1-2245-01	ライトフィット軽量グラス LF-101	1,160	1,300
2708	1-2245-02	ライトフィット軽量グラス LF-201	1,320	1,500
2708	63-6342-52	LF-501CLABL JIS保護メガネ	1,700	1,900
2708	63-6342-53	LF-501CLAWHT JIS保護眼鏡	1,700	1,900
2708	63-6342-54	LF-501CLABLK JIS保護眼鏡	1,700	1,900
2708	1-8150-01	軽量安全メガネ YK-6	2,000	2,200
2708	6-8010-01	JIS安全メガネ No. 337	1,200	1,400
2708	6-8010-02	JIS安全メガネNo. 337S(ブルー)	1,200	1,400
2708	6-8010-03	JIS安全メガネくもり止 No. 337M	1,600	1,800
2708	6-8010-04	JIS安全メガネNo. 331PET-AF	2,000	2,200
2708	4-347-01	安全メガネ No. 337 名入れ	2,200	2,400
2708	4-347-02	安全メガネ No. 337S 名入れ	2,200	2,400
2708	4-347-03	安全メガネ No. 337M 名入れ	2,600	2,800
2708	4-347-04	安全メガネNo. 331PET-AF名入れ	3,000	3,300
2709	3-8989-01	イヤープラグ内蔵型保護眼鏡GLCNBCL	2,600	3,100
2709	3-8989-02	イヤープラグ内蔵型保護眼鏡GLCNBGR	2,600	3,100
2709	3-8989-03	イヤープラグ内蔵型保護眼鏡GLCNSCL	2,600	3,100
2709	3-8989-04	イヤープラグ内蔵型保護眼鏡GLCNSGR	2,600	3,100
2709	3-8987-01	イヤープラグ内蔵型保護眼鏡GLFOBCL	2,600	3,100
2710	4-2437-01	RV-720SSM/AF カットグラス	2,000	2,100
2711	1-6216-01	有機溶剤対応めがね YS-70	3,320	3,400
2711	1-6216-02	有機溶剤対応メガネNo. 360SV	3,200	3,500
2711	8-5308-01	保護メガネ RS-X(S)RPF	3,100	3,300
2711	8-1086-11	紫外線用メガネSS-29 TILAライト	4,800	5,760
2711	8-5365-01	訪問者用保護メガネ VG-2010	920	960

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2712	2-9076-01	保護メガネNo. 340ME 女性用	1,000	1,100
2712	3-7581-01	保護メガネ RS-51	1,200	1,250
2712	1-6675-01	保護めがね SN730クリスタルグリーン	1,900	2,100
2712	1-6675-02	JIS保護めがねSN-730(クリアー)	1,900	2,100
2712	1-9860-01	オーバーグラス SOG-1 NS	2,000	2,400
2712	0-5112-11	保護メガネ SN-735(ブルー)	2,300	2,500
2712	8-5603-12	JIS安全メガネ SN-737	2,800	3,100
2713	1-6465-01	保護メガネ RS-80B VF-P	2,800	3,000
2713	1-6467-01	保護メガネ RS-100VF-P	1,900	2,000
2713	3-5478-01	JIS保護メガネ SN-770	3,000	3,300
2713	3-8287-01	保護メガネ 727 TILA	4,000	4,720
2713	1-1946-01	保護メガネ SN-760 ブルー	4,300	4,800
2713	1-1946-02	保護メガネ SN-760 ブラック	4,300	4,800
2714	61-0176-06	YG-5090 HF N	880	1,000
2714	1-8883-11	無気孔くもり止めゴーグルYG5081MS	940	1,000
2714	8-5021-12	保護メガネ EE-70F-J	1,380	1,370
2714	8-5642-01	有機溶剤対応型ゴーグル YG-701	1,300	1,500
2715	8-1063-01	保護メガネ1眼型 YG-5100M	1,900	2,100
2715	2-9534-01	保護ゴーグル1653701JP	2,250	2,400
2715	1-3434-01	高性能くもり止めゴーグル YG-5300	2,200	2,400
2715	1-3434-02	高性能くもり止めゴーグル YG-5200	2,500	2,800
2715	1-8882-01	ゴーグル YG-5200 PET-AF	2,300	2,600
2716	1-8884-02	ゴーグル YG-5601 PET-AF	2,500	2,800
2716	1-6674-01	ゴーグル YG6000 ブラックシルバー	2,600	2,900
2716	1-6674-13	JISゴーグル YG-6000YCP	4,400	4,900
2716	1-6674-05	JISゴーグル YG-6000BB	3,100	3,700
2716	3-7580-01	保護メガネ M56G-VF-P	2,700	2,850
2716	3-7580-02	保護メガネ M56-VF-P	2,700	2,850
2716	63-6342-40	HEAT-LENS 930XEDゴーグル	32,000	33,600
2718	1-6469-01	ゴーグル M30VF	3,200	3,400
2718	1-6468-01	ゴーグル M10C-VF	2,300	2,650
2718	8-5601-21	オートクレーブ対応ゴーグル No. 930	5,500	6,100
2718	8-5601-22	ゴーグル No. 931 (ベンチ付)	6,000	6,700
2718	61-3378-56	AC-M7 オートクレーブ対応ゴグル	5,800	6,200
2718	61-3378-57	AC-M7 6個穴有オートクレーブゴグル	6,000	6,400
2718	7-3387-01	オートクレーブ対応ゴグル交換用アイピース	11,000	11,500
2718	7-3387-02	オートクレーブ対応ゴグル交換用バックル	1,100	1,200
2718	7-3387-03	オートクレーブ対応ゴグル交換用バンド5組	5,750	6,000
2719	3-8289-01	一眼式 遮光メガネ 727IR 1.7	2,400	2,880
2719	3-8289-02	一眼式 遮光メガネ 727IR 2.0	2,400	2,880
2719	3-8289-03	一眼式 遮光メガネ 727IR 3.0	2,400	2,880
2719	3-8289-04	一眼式 遮光メガネ 727IR 4.0	2,400	2,880
2719	3-8289-05	一眼式 遮光メガネ 727IR 5.0	2,400	2,880
2719	6-8009-01	JIS遮光メガネ 337W(N03)	1,800	2,000
2719	8-1065-11	カットグラス No. 360S UV	3,000	3,300
2719	1-8880-01	遮光保護めがね SNW-730	3,800	4,200
2724	8-5940-01	フロシェアディスポアイシールドNV307	1,700	1,900
2724	8-5940-11	スペアシールド NV308S 50枚	1,700	1,900
2724	7-8410-01	NV309 アイシールドディスペンサー	2,500	2,800
2724	3-5477-01	簡易シールド面 YF-850	1,700	1,900
2724	3-5477-02	簡易シールド面 YF-850L	2,450	2,700
2724	3-5477-11	簡易シールド面 YF-850スペアレンズ	2,150	2,400
2724	3-5477-12	簡易シールド面YF-850Lスペアレンズ	3,700	4,100
2725	8-5939-01	ディスポフェイスシールドセット	2,400	2,700
2725	8-5939-11	交換用フェイスシールド50枚	10,700	12,000
2725	1-6215-03	簡易シールド面 YF-800S 3枚	1,100	1,200
2725	1-6215-04	シールドスペアレンズYF-800S 6枚	1,000	1,100
2725	1-6215-01	簡易シールド面 YF-800L	1,500	1,700
2725	1-6215-02	シールドスペアレンズYF-800L 6枚	1,800	2,000
2725	8-1036-01	ディスポフェイスシールド 17-310	12,240	12,900
2727	6-6054-01	保護面FF-124-R	6,150	6,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2727	3-6974-01	保護面 125R	24,000	26,200
2727	3-6974-02	保護面 126R	8,100	8,800
2727	3-6974-03	保護面 128R	8,100	8,800
2727	9-040-01	紫外線用保護面 NO-3	8,200	8,900
2727	3-6972-01	保護面 124AFR	9,200	9,500
2727	1-7691-01	熱反射保護面 125AFR	31,700	34,600
2727	1-7693-01	コーティング保護面 126AFR	13,300	13,700
2727	1-7692-01	耐薬保護面 128AFR	14,000	15,400
2727	3-6972-02	保護面 171AFR	10,100	11,000
2727	3-6973-01	保護面 2124R	11,400	11,800
2727	3-6973-02	保護面 2125R	27,100	29,600
2727	3-6973-04	保護面 2171R	10,000	10,900
2727	3-6971-01	保護面 2124AFR	11,000	12,000
2727	3-6971-02	保護面 2125AFR	32,300	35,300
2727	3-6971-03	保護面 2126AFR	15,700	17,200
2727	3-6971-04	保護面 2128AFR	15,700	17,200
2727	3-6971-05	保護面 2171AFR	13,000	14,200
2727	2-9846-01	フェイスプロテクションG501V1	3,800	4,000
2728	8-5333-01	フェースシールド YF-370	4,140	4,600
2728	8-1027-01	ダブルマトリクス保護面枠 17-243B	9,400	9,900
2728	8-1027-02	アセテート面 17-244	2,700	2,800
2728	4-1602-01	NS-290 フェイスシールド	6,000	6,400
2728	4-1602-02	FSH-890 フェイスシールド	6,000	6,400
2728	4-1602-11	交換用レンズNS-290・FSH-890	4,000	4,250
2729	1-2101-21	高性能曇り止めスプレーハイパーデミスト2	1,300	1,500
2729	2-876-01	レンズクリーナー3 100枚	1,060	1,220
2729	2-876-51	レンズクリーナー3 5 500枚	4,090	4,710
2731	3-7121-03	安全保護用具保管ケース MIDI-3	5,900	6,700
2731	3-7121-04	安全保護用具保管ケース MIDI-4	6,800	7,800
2731	3-7121-05	安全保護用具保管ケース MIDI-5	5,600	6,400
2731	3-7121-06	安全保護用具保管ケース MIDI-6	6,500	7,400
2731	3-7121-07	安全保護用具保管ケース MIDI-7	5,600	6,400
2731	3-7121-09	安全保護用具保管ケース MIDI-9	5,600	6,400
2731	3-7121-10	安全保護用具保管ケース MIDI-10	6,500	7,400
2731	3-7121-11	安全保護用具保管ケース MIDI-11	5,600	6,400
2731	3-7121-12	安全保護用具保管ケース MIDI-12	6,500	7,400
2731	3-7121-14	安全保護用具保管ケース MIDI-14	6,800	7,800
2731	3-7121-15	安全保護用具保管ケース MIDI-15	5,900	6,700
2731	3-7121-16	安全保護用具保管ケース MIDI-16	6,800	7,800
2731	3-7122-05	安全保護用具保管ケース MAXI-5	7,200	8,200
2731	3-7122-06	安全保護用具保管ケース MAXI-6	7,200	8,200
2731	3-7122-07	安全保護用具保管ケース MAXI-7	7,200	8,200
2732	6-906-01	クリーンロールスーパーピュアL 50双入	12,000	12,600
2732	6-906-02	クリーンロールスーパーピュアM 50双入	12,000	12,600
2732	6-906-03	クリーンロールスーパーピュアS 50双入	12,000	12,600
2732	6-906-31	スーパーピュア ラテックスL 500双入	110,000	115,200
2732	6-906-32	スーパーピュア ラテックスM 500双入	110,000	115,200
2732	6-906-33	スーパーピュア ラテックスS 500双入	110,000	115,200
2732	6-906-51	滅菌済スーパーピュア手袋ST L 50双	13,000	13,500
2732	6-906-52	滅菌済スーパーピュア手袋ST M 50双	13,000	13,500
2732	6-906-53	滅菌済スーパーピュア手袋ST S 50双	13,000	13,500
2732	6-906-21	クリーンロールラテックス手袋パウダー無L	9,850	10,400
2732	6-906-22	クリーンロールラテックス手袋パウダー無M	9,850	10,400
2732	6-906-23	クリーンロールラテックス手袋パウダー無S	9,850	10,400
2732	6-906-41	クリンロール ラテックス粉無 L 5百双	92,500	97,300
2732	6-906-42	クリンロール ラテックス粉無 M 5百双	92,500	97,300
2732	6-906-43	クリンロール ラテックス粉無 S 5百双	92,500	97,300
2732	6-906-11	クリーンロール手袋エコノタイプL500入	91,500	96,800
2732	6-906-12	クリーンロール手袋エコノタイプM500入	91,500	96,800
2732	6-906-13	クリーンロール手袋エコノタイプS500入	91,500	96,800
2735	3-769-01	COATS ラテックス手袋 L 100枚	1,900	2,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2735	3-769-02	COATS ラテックス手袋 M 100枚	1,900	2,100
2735	3-769-03	COATS ラテックス手袋 S 100枚	1,900	2,100
2735	1-353-03	アズラボ滅菌手袋LTX-W L 50双	5,700	6,000
2735	1-353-02	アズラボ滅菌手袋LTX-W M 50双	5,700	6,000
2735	1-353-01	アズラボ滅菌手袋LTX-W S 50双	5,700	6,000
2736	8-9971-01	ナビロール手袋指先エコパウダー無L 百枚	1,400	1,500
2736	8-9971-02	ナビロール手袋指先エコパウダー無M 百枚	1,400	1,500
2736	8-9971-03	ナビロール手袋指先エコパウダー無S 百枚	1,400	1,500
2737	2-9039-01	ロング滅菌手袋2Y72N1 S-A	300	320
2737	2-9039-02	ロング滅菌手袋2Y72N3 M-A	300	320
2737	2-9039-03	ロング滅菌手袋2Y72N5 L-A	300	320
2737	2-9039-51	ロング滅菌手袋2Y72N1S-B 50双	9,800	10,500
2737	2-9039-52	ロング滅菌手袋2Y72N3M-B 50双	9,800	10,500
2737	2-9039-53	ロング滅菌手袋2Y72N5L-B 50双	9,800	10,500
2737	2-9039-61	ロング滅菌手袋2Y72N1 S-C	35,300	37,500
2737	2-9039-62	ロング滅菌手袋2Y72N3 M-C	35,300	37,500
2737	2-9039-63	ロング滅菌手袋2Y72N5 L-C	35,300	37,500
2739	8-5688-01	クリーンファーストニトリル L 100枚	5,300	4,700
2739	8-5688-02	クリーンファーストニトリル M 100枚	5,300	4,700
2739	8-5688-03	クリーンファーストニトリル S 100枚	5,300	4,700
2739	8-5688-51	クリーンファーストニトリル L 千枚	47,900	42,000
2739	8-5688-52	クリーンファーストニトリル M 千枚	47,900	42,000
2739	8-5688-53	クリーンファーストニトリル S 千枚	47,900	42,000
2739	8-5688-31	クリーンファーストニトリルST-L 百枚	6,000	5,200
2739	8-5688-32	クリーンファーストニトリルST-M 百枚	6,000	5,200
2739	8-5688-33	クリーンファーストニトリルST-S 百枚	6,000	5,200
2739	8-5686-01	クリーンノールニトリル手袋 粉無L 百枚	4,100	3,500
2739	8-5686-02	クリーンノールニトリル手袋 粉無M 百枚	4,100	3,500
2739	8-5686-03	クリーンノールニトリル手袋 粉無S 百枚	4,100	3,500
2739	1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダ無青L 百枚	2,900	3,200
2739	1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダ無青M 百枚	2,900	3,200
2739	1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダ無青S 百枚	2,900	3,200
2739	8-5686-51	クリーンノールニトリルロングL1000枚	36,500	31,500
2739	8-5686-52	クリーンノールニトリルロングM1000枚	36,500	31,500
2739	8-5686-53	クリーンノールニトリルロングS1000枚	36,500	31,500
2739	1-2244-51	クリンノールニトリル手袋ロングL百枚十箱	25,700	28,800
2739	1-2244-52	クリンノールニトリル手袋ロングM百枚十箱	25,700	28,800
2739	1-2244-53	クリンノールニトリル手袋ロングS百枚十箱	25,700	28,800
2741	3-3648-05	ベルテキマックスSFC-100LL 千枚	39,600	49,200
2741	3-3648-04	ベルテキマックスSFC-100 L 千枚	39,600	49,200
2741	3-3648-03	ベルテキマックスSFC-100 M 千枚	39,600	49,200
2741	3-3648-02	ベルテキマックスSFC-100 S 千枚	39,600	49,200
2741	3-3648-01	ベルテキマックスSFC-100SS 千枚	39,600	49,200
2741	3-3647-05	ベルテキマックスHGC-100LL 千枚	39,600	49,200
2741	3-3647-04	ベルテキマックスHGC-100 L 千枚	39,600	49,200
2741	3-3647-03	ベルテキマックスHGC-100 M 千枚	39,600	49,200
2741	3-3647-02	ベルテキマックスHGC-100 S 千枚	39,600	49,200
2741	3-3647-01	ベルテキマックスHGC-100SS 千枚	39,600	49,200
2741	3-770-01	COATS ニトリル手袋 L 200枚	3,100	3,200
2741	3-770-02	COATS ニトリル手袋 M 200枚	3,100	3,200
2741	3-770-03	COATS ニトリル手袋 S 200枚	3,100	3,200
2747	1-2225-14	ニトリスト・タッチNo.882SS 百枚	2,420	2,100
2747	1-2225-13	ニトリスト・タッチ No.882 S 百枚	2,420	2,100
2747	1-2225-12	ニトリスト・タッチ No.882 M 百枚	2,420	2,100
2747	1-2225-11	ニトリスト・タッチ No.882 L 百枚	2,420	2,100
2747	1-2225-15	882-LL ニトリスト	2,420	2,100
2747	8-1052-41	ニトリスト手袋No.883SS 100枚	2,710	2,430
2747	8-1052-42	ニトリスト・タフ No.883 S 百枚	2,710	2,430
2747	8-1052-44	ニトリスト・タフ No.883 M 百枚	2,710	2,430
2747	8-1052-43	ニトリスト・タフ No.883 L 百枚	2,710	2,430
2747	8-1052-45	883-LL ニトリスト	2,710	2,430

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2747	2-9152-41	ニトリスト・タフ白手袋No.884SS 百枚	2,710	2,430
2747	2-9152-42	ニトリスト・タフ白手袋No.884S 百枚	2,710	2,430
2747	2-9152-44	ニトリスト・タフ白手袋No.884M 百枚	2,710	2,430
2747	2-9152-43	ニトリスト・タフ白手袋No.884L 百枚	2,710	2,430
2747	2-9152-45	884-LL ニトリスト	2,710	2,430
2747	4-2933-14	886-SS ニトリスト	2,850	2,600
2747	4-2933-13	886-S ニトリスト	2,850	2,600
2747	4-2933-12	886-M ニトリスト	2,850	2,600
2747	4-2933-11	886-L ニトリスト	2,850	2,600
2747	4-2933-15	886-LL ニトリスト	2,850	2,600
2748	6-905-01	クリーンノール手袋PVCパウダ無L 百枚	1,950	2,000
2748	6-905-02	クリーンノール手袋PVCパウダ無M 百枚	1,950	2,000
2748	6-905-03	クリーンノール手袋PVCパウダ無S 百枚	1,950	2,000
2748	6-905-11	クリンノールPVCパウダーフリーL 千枚	17,800	18,000
2748	6-905-12	クリンノールPVCパウダーフリーM 千枚	17,800	18,000
2748	6-905-13	クリンノールPVCパウダーフリーS 千枚	17,800	18,000
2748	6-931-01	クリンノール手袋ガンマー滅菌L 100入	3,700	3,850
2748	6-931-02	クリンノール手袋ガンマー滅菌M 100入	3,700	3,850
2748	6-931-03	クリンノール手袋ガンマー滅菌S 100入	3,700	3,850
2749	9-888-01	ラボランサニメント手袋スタンダードL11箱	7,700	8,400
2749	9-888-02	ラボランサニメント手袋スタンダードM11箱	7,700	8,400
2749	9-888-03	ラボランサニメント手袋スタンダードS11箱	7,700	8,400
2749	9-889-01	ラボランサニメント手袋エンボスL11箱	9,000	9,700
2749	9-889-02	ラボランサニメント手袋エンボスM11箱	9,000	9,700
2749	9-889-03	ラボランサニメント手袋エンボスS11箱	9,000	9,700
2749	6-895-01	サニメント手袋スタンダード L 100入	770	840
2749	6-895-02	サニメント手袋スタンダード M 100入	770	840
2749	6-895-03	サニメント手袋スタンダード S 100入	770	840
2749	6-896-01	サニメント手袋 エンボス L 100入	900	970
2749	6-896-02	サニメント手袋 エンボス M 100入	900	970
2749	6-896-03	サニメント手袋 エンボス S 100入	900	970
2749	6-898-01	サニメント手袋スタンダード滅菌済L20入	300	320
2749	6-898-02	サニメント手袋スタンダード滅菌済M20入	300	320
2749	6-899-01	サニメント手袋エンボス滅菌済 L 20入	320	350
2749	6-899-02	サニメント手袋エンボス滅菌済 M 20入	320	350
2749	6-894-01	サニメント手袋 抗菌エンボスL 百枚	1,200	1,270
2749	6-894-02	サニメント手袋 抗菌エンボスM 百枚	1,200	1,270
2750	1-4903-01	ラボランサニメント手袋 スタンダードS	4,900	5,400
2750	1-4903-02	ラボランサニメント手袋 スタンダードM	4,900	5,400
2750	1-4903-03	ラボランサニメント手袋 スタンダードL	4,900	5,400
2750	1-4904-01	サニメント手袋外エンボス百枚S 11箱	4,200	4,600
2750	1-4904-02	サニメント手袋外エンボス百枚M 11箱	4,200	4,600
2750	1-4904-03	サニメント手袋外エンボス百枚L 11箱	4,200	4,600
2750	1-6163-01	サニメント手袋エコノミスタンダードS 百枚	490	540
2750	1-6163-02	サニメント手袋エコノミスタンダードM 百枚	490	540
2750	1-6163-03	サニメント手袋エコノミスタンダードL 百枚	490	540
2750	1-6164-01	サニメント手袋エコノミエンボス S 百枚	420	460
2750	1-6164-02	サニメント手袋エコノミエンボス M 百枚	420	460
2750	1-6164-03	サニメント手袋エコノミエンボス L 百枚	420	460
2750	7-418-01	サニメント手袋(ポリパック)L 千枚	6,950	7,550
2750	7-418-02	サニメント手袋(ポリパック)M 千枚	6,950	7,550
2750	7-419-01	サニメント手袋(ポリパック)エンボスL	8,450	9,150
2750	7-419-02	サニメント手袋(ポリパック)エンボスM	8,450	9,150
2750	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,650	2,800
2750	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,650	2,800
2750	8-1054-11	サニメントロング手袋エンボス無 L 百枚	2,200	2,350
2750	8-1054-12	サニメントロング手袋エンボス無 M 百枚	2,200	2,350
2750	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,200	3,450
2751	6-897-01	ラボメント手袋 L 100枚入	770	820
2751	6-897-02	ラボメント手袋 M 100枚入	770	820
2751	2-4972-01	ポリエチレン手袋エコノミーL 100枚	210	230

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2751	2-4972-02	ポリエチレン手袋エコノミーM 100枚	210	230
2751	2-4972-03	ポリエチレン手袋エコノミーS 100枚	210	230
2751	2-4973-01	ポリエチレン手袋スタンダードL 100枚	280	300
2751	2-4973-02	ポリエチレン手袋スタンダードM 100枚	280	300
2751	2-4973-03	ポリエチレン手袋スタンダードS 100枚	280	300
2751	2-4974-01	ポリエチレン手袋ヘビーL 100枚	330	350
2751	2-4974-02	ポリエチレン手袋ヘビーM 100枚	330	350
2751	2-4974-03	ポリエチレン手袋ヘビーS 100枚	330	350
2751	2-4975-01	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスL百枚	220	250
2751	2-4975-02	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスM百枚	220	250
2751	2-4975-03	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスS百枚	220	250
2751	2-4976-01	PE手袋スタンダード外エンボスL 百枚	280	300
2751	2-4976-02	PE手袋スタンダード外エンボスM 百枚	280	300
2751	2-4976-03	PE手袋スタンダード外エンボスS 百枚	280	300
2751	2-4977-01	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスL 百枚	350	370
2751	2-4977-02	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスM 百枚	350	370
2753	2-9757-01	ポリエチレンロング手袋S 100枚	3,000	3,300
2753	2-9757-02	ポリエチレンロング手袋M 100枚	3,000	3,300
2753	6-9730-01	サニークール手袋エコロジール 2百枚	1,650	1,760
2753	6-9730-02	サニークール手袋エコロジールM 2百枚	1,650	1,760
2753	6-9730-03	サニークール手袋エコロジールS 2百枚	1,650	1,760
2753	6-9730-04	サニークール手袋エコロジール青L 200枚	1,650	1,760
2753	6-9730-05	サニークール手袋エコロジール青M 200枚	1,650	1,760
2753	6-9730-06	サニークール手袋エコロジール青S 200枚	1,650	1,760
2753	8-3055-01	リスト&レッグシールバンド R (2本)	1,500	1,700
2753	8-3055-02	リスト&レッグシールバンド Y (2本)	1,500	1,700
2753	8-3055-03	リスト&レッグシールバンド B (2本)	1,500	1,700
2754	4-825-01	化学防護手袋 58-270 S 1双	1,300	1,480
2754	4-825-02	化学防護手袋 58-270 M 1双	1,300	1,480
2754	4-825-03	化学防護手袋 58-270 L 1双	1,300	1,480
2754	4-825-04	化学防護手袋 58-270 XL 1双	1,300	1,480
2754	4-825-51	化学防護手袋 58-270 S 12双	14,300	15,100
2754	4-825-52	化学防護手袋 58-270 M 12双	14,300	15,100
2754	4-825-53	化学防護手袋 58-270 L 12双	14,300	15,100
2754	4-825-54	化学防護手袋 58-270 XL 12双	14,300	15,100
2754	4-824-01	化学防護手袋 58-435 S 1双	1,250	1,430
2754	4-824-02	化学防護手袋 58-435 M 1双	1,250	1,430
2754	4-824-03	化学防護手袋 58-435 L 1双	1,250	1,430
2754	4-824-04	化学防護手袋 58-435 XL 1双	1,250	1,430
2754	4-824-51	化学防護手袋 58-435 S 12双	13,700	14,500
2754	4-824-52	化学防護手袋 58-435 M 12双	13,700	14,500
2754	4-824-53	化学防護手袋 58-435 L 12双	13,700	14,500
2754	4-824-54	化学防護手袋 58-435 XL 12双	13,700	14,500
2754	4-822-01	化学防護手袋 29-500 M	720	820
2754	4-822-02	化学防護手袋 29-500 L	720	820
2754	4-822-03	化学防護手袋 29-500 XL	720	820
2754	4-821-01	化学防護手袋 37-176 S	370	420
2754	4-821-02	化学防護手袋 37-176 M	370	420
2754	4-821-03	化学防護手袋 37-176 L	370	420
2754	4-821-04	化学防護手袋 37-176 XL	370	420
2755	4-2522-01	ラテックス手袋S Vital117-6	135	140
2755	4-2522-02	ラテックス手袋M Vital117-7	135	140
2755	4-2522-03	ラテックス手袋L Vital117-8	135	140
2755	4-2523-01	ラテックス手袋S Vital124-6	135	140
2755	4-2523-02	ラテックス手袋M Vital124-7	135	140
2755	4-2523-03	ラテックス手袋L Vital124-8	135	140
2755	4-831-01	耐薬品手袋 L 210-9	290	300
2755	4-831-02	耐薬品手袋 M 210-8	290	300
2760	3-5196-01	耐油アラミドビニローブ KV660-M	1,150	1,300
2760	3-5196-02	耐油アラミドビニローブ KV660-L	1,150	1,300
2762	1-1826-01	透湿防水手袋 No. 281 S	600	660

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2762	1-1826-02	透湿防水手袋 No. 281 M	600	660
2762	1-1826-03	透湿防水手袋 No. 281 L	600	660
2762	6-921-01	ウレタングローブ NO. 1	4,600	5,550
2762	6-921-02	ウレタングローブ NO. 3	5,300	6,490
2762	6-763-01	バイテロングローブ 男子用	3,300	3,630
2762	6-763-02	バイテロングローブ 女子用	3,000	3,300
2762	6-763-03	バイテロングローブ 長手	7,800	8,580
2764	3-6188-01	ブチル手袋 35G-S	6,200	6,600
2765	1-6972-01	オートクレーブ手袋 H132010000	7,000	7,700
2765	1-6972-02	オートクレーブ手袋 H132010001	9,400	10,400
2772	4-2551-01	SG5 シリコングローブ275mm	1,800	2,500
2773	4-1799-01	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 S	980	1,100
2773	4-1799-02	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 M	980	1,100
2773	4-1799-03	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 L	980	1,100
2775	1-9806-01	耐寒用手袋 TS-WRSWP Sサイズ	20,500	22,500
2775	1-9806-02	耐寒用手袋 TS-WRMWP Mサイズ	20,500	22,500
2775	1-9807-01	耐寒用手袋 TS-MASWP Sサイズ	22,000	24,000
2775	1-9807-02	耐寒用手袋 TS-MAMWP Mサイズ	22,000	24,000
2775	1-7970-01	耐寒用手袋 TS-EBSWP	27,500	30,000
2775	1-7970-02	耐寒用手袋 TS-EBMWP	27,500	30,000
2775	8-1024-03	低温手袋 S 生活防水タイプ 340mm	18,000	19,500
2775	8-1024-01	低温手袋 M 生活防水タイプ 340mm	18,000	19,500
2775	8-1024-02	低温手袋 L 生活防水タイプ 370mm	18,000	19,500
2775	8-1025-01	低温手袋 12インチ S 生活防水タイプ	17,000	18,500
2775	8-1025-02	低温手袋 12インチ M 生活防水タイプ	17,000	18,500
2775	8-1025-03	低温手袋 12インチ L 生活防水タイプ	17,000	18,500
2777	1-8296-21	耐切創手袋 CR-1J S	1,500	1,590
2777	1-8296-22	耐切創手袋 CR-1J M	1,500	1,590
2777	1-8296-23	耐切創手袋 CR-1J L	1,500	1,590
2782	6-6060-01	ナイフ用手袋 ナイフハンドラーS	6,500	6,900
2782	6-6060-02	ナイフ用手袋 ナイフハンドラーM	6,500	6,900
2782	6-6060-03	ナイフ用手袋 ナイフハンドラーL	6,500	6,900
2783	3-9851-11	SUSメッシュ手袋 XS	18,000	18,200
2783	3-9851-12	SUSメッシュ手袋 S	18,000	18,700
2783	3-9851-13	SUSメッシュ手袋 M	18,000	18,700
2783	3-9851-14	SUSメッシュ手袋 L	18,000	18,700
2783	3-9852-11	SUSメッシュ手袋 XS	32,000	33,200
2783	3-9852-12	SUSメッシュ手袋 S	32,000	33,200
2783	3-9852-13	SUSメッシュ手袋 M	30,000	30,200
2783	3-9852-14	SUSメッシュ手袋 L	30,000	31,200
2784	4-1080-01	アズピュア耐切創リストバンド DM100	290	310
2784	4-1080-02	アズピュア耐切創リストバンド DM150	440	460
2784	4-1080-51	AP耐切創リストバンド DM100ケース	2,300	2,450
2784	4-1080-52	AP耐切創リストバンド DM150ケース	3,500	3,700
2784	4-1075-01	AT耐切創アームフックカバー フリー	1,050	1,100
2784	4-1072-01	アズツール耐切創アームカバー フリー	900	950
2785	6-8198-01	品質管理用手袋 A800 S 10双入	3,400	3,580
2785	6-8198-02	品質管理用手袋 A800 M 10双入	3,400	3,580
2785	6-8198-03	品質管理用手袋 A800 L 10双入	3,400	3,580
2785	6-8198-04	品質管理用手袋 A800 LL 10双入	3,700	3,890
2785	4-1085-01	品質管理手袋 ナイロンハーフ S 10双	3,270	3,580
2785	4-1085-02	品質管理手袋 ナイロンハーフ M 10双	3,270	3,580
2785	4-1085-03	品質管理手袋 ナイロンハーフ L 10双	3,270	3,580
2785	4-1085-04	品質管理手袋 ナイロンハーフLL 10双	3,400	3,710
2785	7-052-07	品質管理手袋 800 LL 10双入	3,980	4,170
2785	7-052-17	品質管理手袋 800 L 10双入	3,900	4,100
2785	7-052-27	品質管理手袋 800 M 10双入	3,900	4,100
2785	7-052-37	品質管理手袋 800 S 10双入	3,900	4,100
2785	6-8197-11	品質管理用手袋 P-930 S	5,530	5,800
2785	6-8197-12	品質管理用手袋 P-930 M	5,530	5,800
2785	6-8197-13	品質管理用手袋 P-930 L	5,530	5,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2785	6-8197-14	品質管理用手袋 P-930 LL	5,600	5,880
2785	6-8197-21	品質管理用手袋 D-930 S	4,600	4,880
2785	6-8197-22	品質管理用手袋 D-930 M	4,600	4,880
2785	6-8197-23	品質管理用手袋 D-930 L	4,600	4,880
2785	6-8197-24	品質管理用手袋 D-930 LL	4,700	4,980
2786	7-052-04	品質管理手袋3011 LL 12双入	3,300	3,450
2786	7-052-14	品質管理手袋3011 L 12双入	2,600	2,720
2786	7-052-24	品質管理手袋3011 M 12双入	2,600	2,720
2786	7-052-34	品質管理手袋 3011 S 12双入	2,600	2,720
2786	1-547-04	アズピュア綿スミス手袋マチ無 S 12双	1,500	1,830
2786	1-547-03	アズピュア綿スミス手袋マチ無 M 12双	1,500	1,830
2786	1-547-02	アズピュア綿スミス手袋マチ無 L 12双	1,500	1,830
2786	1-547-01	アズピュア綿スミス手袋マチ無LL 12双	1,500	1,830
2786	1-548-04	アズピュア綿スミス手袋マチ付 S 12双	2,000	2,360
2786	1-548-03	アズピュア綿スミス手袋マチ付 M 12双	2,000	2,360
2786	1-548-02	アズピュア綿スミス手袋マチ付 L 12双	2,000	2,360
2786	1-548-01	アズピュア綿スミス手袋マチ付LL 12双	2,000	2,360
2786	1-555-04	AP精密作業手袋ASNYW S 12双	4,600	4,950
2786	1-555-03	AP精密作業手袋ASNYW M 12双	4,600	4,950
2786	1-555-02	AP精密作業手袋ASNYW L 12双	4,600	4,950
2786	1-555-01	AP精密作業手袋ASNYW LL 12双	4,600	4,950
2788	4-1396-01	1005 S スミス手袋	1,950	2,140
2788	4-1396-02	1005 M スミス手袋	1,950	2,140
2788	4-1396-03	1005 L スミス手袋	1,950	2,140
2788	4-1396-04	1005 LL スミス手袋	1,950	2,140
2788	2-9816-51	すべり止め付手袋72020ダース240双	7,920	9,900
2788	2-9816-01	すべり止め付手袋720 12双	440	550
2788	2-9814-01	軍手450 1ダース(12双入)	280	330
2788	2-9814-02	軍手600 1ダース(12双入)	330	390
2788	2-9814-51	軍手450 30ダース(360双入)	7,560	9,000
2788	2-9814-52	軍手600 30ダース(360双入)	8,910	10,500
2788	2-9815-51	純綿軍手750 20ダース 240双	10,800	13,200
2788	2-9815-01	純綿軍手750 12双	600	730
2789	8-1066-01	下げき手袋 10双入 NO830	1,280	1,330
2789	4-2728-01	スタンダード フリーサイズインナー手袋	1,600	1,720
2789	4-2728-02	ロング フリーサイズインナー手袋	1,980	2,130
2789	4-2727-01	FFG-1フリーサイズ指無しインナー手袋	1,700	1,830
2791	3-9463-01	ニトリルコート手袋 掌 LL 1双	110	120
2791	3-9463-02	ニトリルコート手袋 掌 L 1双	110	120
2791	3-9463-03	ニトリルコート手袋 掌 M 1双	110	120
2791	3-9463-04	ニトリルコート手袋 掌 S 1双	110	120
2791	3-9463-51	ニトリルコート手袋 掌 LL 10双	1,050	1,100
2791	3-9463-52	ニトリルコート手袋 掌 L 10双	1,050	1,100
2791	3-9463-53	ニトリルコート手袋 掌 M 10双	1,050	1,100
2791	3-9463-54	ニトリルコート手袋 掌 S 10双	1,050	1,100
2791	4-1058-01	アズツールサンディコート手袋 LLサイズ	240	260
2791	4-1058-02	アズツールサンディコート手袋 Lサイズ	240	260
2791	4-1058-03	アズツールサンディコート手袋 Mサイズ	240	260
2793	6-937-04	腕カバー付き厚手No. 140LVlt1双	1,080	1,160
2793	6-937-02	腕カバー付き厚手No. 140MPnk1双	1,080	1,160
2793	6-937-01	腕カバー付きニュービニローブ 645 L	1,140	1,200
2793	6-937-03	腕カバー付きニュービニローブ 645 M	1,140	1,200
2794	6-6442-01	低圧用ゴム手袋 YS-102-4 特大	3,200	3,400
2794	6-6442-02	低圧用ゴム手袋 YS-102-1 大	3,200	3,400
2794	6-6442-03	低圧用ゴム手袋YS-102-2 中	3,200	3,400
2794	6-6442-04	低圧用ゴム手袋YS-102-3 小	3,200	3,400
2794	6-6441-01	電気用高圧ゴム手袋YS-101-20-1	25,100	26,400
2794	6-6441-02	電気用高圧ゴム手袋YS-101-21-1	25,100	26,400
2794	6-6441-03	電気用高圧ゴム手袋YS-101-22-1	25,100	26,400
2794	6-6441-04	電気用高圧ゴム手袋YS-101-23-1	25,100	26,400
2795	2-2386-02	豚皮革手袋 No. 801 M	660	740

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2795	2-2386-03	豚表革手袋 No. 801 L	660	740
2795	2-2386-04	豚表革手袋 No. 801 LL	660	740
2795	2-3368-51	豚皮手袋 AT300 10双入	7,650	7,920
2795	2-3368-41	豚皮手袋 AT300 1双入	850	880
2795	2-2387-01	豚表革手袋 No. 803 M	900	1,020
2795	2-2387-02	豚表革手袋 No. 803 L	900	1,020
2795	2-2387-03	豚表革手袋 No. 803 LL	900	1,020
2795	2-3370-51	床革手袋 AT100 10双入	4,730	5,100
2795	2-3370-41	床革手袋 AT100 1双入	540	580
2795	6-949-11	牛床革手袋 107AAA	850	920
2797	6-951-11	溶接用軍手 122AP	2,000	2,100
2798	1-4729-13	クリーンノールディスボ指サックM千入	2,700	2,800
2798	1-4729-14	クリーンノールディスボ指サックS千入	2,700	2,800
2800	4-1078-01	APリムレス ニトリル指サック XS	4,800	4,950
2800	4-1078-02	APリムレス ニトリル指サック S	4,800	4,950
2800	4-1078-03	APリムレス ニトリル指サック M	4,800	4,950
2800	3-6387-02	ノンパウダー指サックSサイズ 1440個	4,380	4,600
2800	3-6387-01	ノンパウダー指サックMサイズ 1440個	4,380	4,600
2802	1-4511-01	グローブホルダー 1BOX用	4,900	5,600
2802	1-4511-02	グローブホルダー 3BOX用	9,200	10,400
2802	3-8654-01	グローブディスペンサー GP-013	5,900	6,800
2802	3-8654-02	グローブディスペンサー GP-015	9,500	10,900
2802	3-8655-01	グローブディスペンサー GB-001	8,400	9,800
2802	3-8655-02	グローブディスペンサー GB-003	13,800	16,900
2803	3-7137-01	壁掛け3連手袋ディスペンサー前入れタイプ	11,500	12,200
2803	3-7137-02	壁掛け3連手袋ディスペンサー横入れタイプ	9,800	10,400
2803	7-4044-11	グローブドライヤー GD-1N	93,500	96,500
2804	2-9412-01	アズラポ白衣 男性用AL-MSD S	4,600	5,300
2804	2-9412-02	アズラポ白衣 男性用AL-MSD M	4,600	5,300
2804	2-9412-03	アズラポ白衣 男性用AL-MSD L	4,600	5,300
2804	2-9412-04	アズラポ白衣 男性用AL-MSD LL	4,600	5,300
2804	2-9412-05	アズラポ白衣 男性用AL-MSD 3L	4,600	5,300
2804	2-9413-01	アズラポ白衣 男性用AL-MWD S	4,600	5,300
2804	2-9413-02	アズラポ白衣 男性用AL-MWD M	4,600	5,300
2804	2-9413-03	アズラポ白衣 男性用AL-MWD L	4,600	5,300
2804	2-9413-04	アズラポ白衣 男性用AL-MWD LL	4,600	5,300
2804	2-9413-05	アズラポ白衣 男性用AL-MWD 3L	4,600	5,300
2804	1-3283-01	アズラポ白衣 男性用AL-MS S	4,000	4,600
2804	1-3283-02	アズラポ白衣 男性用AL-MS M	4,000	4,600
2804	1-3283-03	アズラポ白衣 男性用AL-MS L	4,000	4,600
2804	1-3283-04	アズラポ白衣 男性用AL-MS LL	4,000	4,600
2804	1-3283-05	アズラポ白衣 男性用AL-MS 3L	4,000	4,600
2804	1-3284-01	アズラポ白衣 男性用AL-MW S	4,200	4,800
2804	1-3284-02	アズラポ白衣 男性用AL-MW M	4,200	4,800
2804	1-3284-03	アズラポ白衣 男性用AL-MW L	4,200	4,800
2804	1-3284-04	アズラポ白衣 男性用AL-MW LL	4,200	4,800
2804	1-3284-05	アズラポ白衣 男性用AL-MW 3L	4,200	4,800
2804	2-9414-01	アズラポ白衣 女性用AL-FSD S	4,500	5,100
2804	2-9414-02	アズラポ白衣 女性用AL-FSD M	4,500	5,100
2804	2-9414-03	アズラポ白衣 女性用AL-FSD L	4,500	5,100
2804	2-9414-04	アズラポ白衣 女性用AL-FSD LL	4,500	5,100
2804	2-9415-01	アズラポ白衣 女性用AL-FWD S	4,500	5,100
2804	2-9415-02	アズラポ白衣 女性用AL-FWD M	4,500	5,100
2804	2-9415-03	アズラポ白衣 女性用AL-FWD L	4,500	5,100
2804	2-9415-04	アズラポ白衣 女性用AL-FWD LL	4,500	5,100
2804	1-3281-01	アズラポ白衣 女性用AL-FS S	4,000	4,600
2804	1-3281-02	アズラポ白衣 女性用AL-FS M	4,000	4,600
2804	1-3281-03	アズラポ白衣 女性用AL-FS L	4,000	4,600
2804	1-3281-04	アズラポ白衣 女性用AL-FS LL	4,000	4,600
2804	1-3282-01	アズラポ白衣 女性用AL-FW S	4,200	4,800
2804	1-3282-02	アズラポ白衣 女性用AL-FW M	4,200	4,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2804	1-3282-03	アズラボ白衣 女性用AL-FW L	4,200	4,800
2804	1-3282-04	アズラボ白衣 女性用AL-FW LL	4,200	4,800
2806	2-9397-01	実習白衣 男性用JH-MS S	2,900	3,200
2806	2-9397-02	実習白衣 男性用JH-MS M	2,900	3,200
2806	2-9397-03	実習白衣 男性用JH-MS L	2,900	3,200
2806	2-9397-04	実習白衣 男性用JH-MS LL	2,900	3,200
2806	2-9397-05	実習白衣 男性用JH-MS 3L	2,900	3,200
2806	2-9398-02	実習白衣 男性用JH-MW M	3,000	3,300
2806	2-9398-03	実習白衣 男性用JH-MW L	3,000	3,300
2806	2-9398-04	実習白衣 男性用JH-MW LL	3,000	3,300
2806	2-9398-05	実習白衣 男性用JH-MW 3L	3,000	3,300
2806	2-9399-01	実習白衣 女性用JH-FS S	2,900	3,200
2806	2-9399-02	実習白衣 女性用JH-FS M	2,900	3,200
2806	2-9399-03	実習白衣 女性用JH-FS L	2,900	3,200
2806	2-9399-04	実習白衣 女性用JH-FS LL	2,900	3,200
2806	2-9400-01	実習白衣 女性用JH-FW S	3,000	3,300
2806	2-9400-02	実習白衣 女性用JH-FW M	3,000	3,300
2806	2-9400-03	実習白衣 女性用JH-FW L	3,000	3,300
2806	2-9400-04	実習白衣 女性用JH-FW LL	3,000	3,300
2808	2-6341-11	検査用ウェア 長袖 FX70949 S	5,400	5,500
2808	2-6341-12	検査用ウェア 長袖 FX70949 M	5,400	5,500
2808	2-6341-13	検査用ウェア 長袖 FX70949 L	5,400	5,500
2808	2-6341-14	検査用ウェア 長袖 FX70949 LL	5,400	5,500
2808	2-6341-15	検査用ウェア 長袖 FX70949 XL	5,400	5,500
2810	3-8706-01	セパレートディスボウエア 襟タイプS	330	380
2810	3-8706-02	セパレートディスボウエア 襟タイプM	330	380
2810	3-8706-03	セパレートディスボウエア 襟タイプL	330	380
2810	3-8707-01	セパレートディスボウエア フード付きS	350	400
2810	3-8707-02	セパレートディスボウエア フード付きM	350	400
2810	3-8707-03	セパレートディスボウエア フード付きL	350	400
2810	3-8705-01	アズツールセパレートディスボウエア S	320	370
2810	3-8705-02	アズツールセパレートディスボウエア M	320	370
2810	3-8705-03	アズツールセパレートディスボウエア L	320	370
2811	7-7728-01	CN4012CW-S SMS防護服	580	630
2811	7-7728-02	CN4012CW-M SMS防護服	580	630
2811	7-7728-03	CN4012CW-L SMS防護服	580	630
2811	7-7728-04	CN4012CW-XL SMS防護服	580	630
2812	1-6145-11	防護服 プロシールド10 3層品 青M	1,240	1,330
2812	1-6145-12	防護服 プロシールド10 3層品 青L	1,240	1,330
2812	1-6145-13	防護服 プロシールド10 3層品 青XL	1,240	1,330
2812	1-6146-11	防護服 プロシールド10 3層品 白M	1,240	1,330
2812	1-6146-12	防護服 プロシールド10 3層品 白L	1,240	1,330
2812	1-6146-13	防護服 プロシールド10 3層品 白XL	1,240	1,330
2812	8-5666-31	ディスボつなぎ服 ST フリー	880	1,000
2813	7-5466-01	アズセーフつなぎ服 M	2,900	3,300
2813	7-5466-02	アズセーフつなぎ服 L	2,900	3,300
2813	7-5466-03	アズセーフつなぎ服 XL	2,900	3,300
2814	1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 M	820	930
2814	1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 L	820	930
2814	1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 XL	820	930
2814	2-9351-01	アズセーフつなぎ服S	1,200	1,400
2814	2-9351-02	アズセーフつなぎ服M	1,200	1,400
2814	2-9351-03	アズセーフつなぎ服L	1,200	1,400
2814	2-9351-04	アズセーフつなぎ服XL	1,200	1,400
2816	61-0001-08	タイベックソフトウエアⅡ型 XXL	1,440	1,470
2816	6-970-11	タイベックソフトウエアⅡ XL	1,440	1,470
2816	6-970-12	タイベックソフトウエアⅡ L	1,440	1,470
2816	6-970-13	タイベックソフトウエアⅡ M	1,440	1,470
2816	61-0001-07	タイベックソフトウエアⅡ型 S	1,440	1,470
2816	6-968-03	タイベック製 4250 ディスポ白衣LL	1,330	1,440
2816	6-968-01	タイベック製 4250 ディスポ白衣 L	1,330	1,440

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2816	6-968-02	タイベック製 4250 ディスポ白衣 M	1,330	1,440
2816	6-969-03	2010Bディスポフード付ジャンパーLL	1,190	1,230
2816	6-969-01	2010B ディスポフード付ジャンパーL	1,190	1,230
2816	6-969-02	2010B ディスポフード付ジャンパーM	1,190	1,230
2816	62-4095-55	タイベック製 1010B 続服 4L	1,440	1,470
2816	61-0001-09	タイベック製 1010B 続服 3L	1,440	1,470
2816	6-970-01	1010B ディスポフード付続服 LL	1,440	1,470
2816	6-970-02	1010B ディスポフード付続服 L	1,440	1,470
2816	6-970-03	1010B ディスポフード付続服 M	1,440	1,470
2816	6-971-03	3580 ディスポウェアズボン LL	1,200	1,280
2816	6-971-01	3580 ディスポウェアズボン L	1,200	1,280
2816	6-971-02	3580 ディスポウェアズボン M	1,200	1,280
2816	6-972-01	タイベックキャップ 6621 大10入	2,450	2,540
2816	6-972-02	タイベックキャップ 6611 小10入	1,700	1,790
2816	6-973-01	シューズカバー6862 10双入フリー	2,740	3,020
2816	6-973-02	アームカバー 6702 10双入	2,800	3,020
2816	8-5611-01	タイベックソフトウエア III型 S	1,800	1,820
2816	8-5611-02	タイベックソフトウエア III型 M	1,800	1,820
2816	8-5611-03	タイベックソフトウエア III型 L	1,800	1,820
2816	8-5611-04	タイベックソフトウエア III型 XL	1,800	1,820
2816	61-0001-01	タイベックソフトウエアIII型 XXL	1,800	1,820
2816	8-5377-11	タイベックPEコート続服5428 M	5,580	5,900
2816	8-5377-12	タイベックPEコート続服5428 L	5,580	5,900
2816	8-5377-13	タイベックPEコート続服5428 LL	5,580	5,900
2816	8-5377-04	タイベックPEコート続服5428 3L	5,580	5,900
2819	9-048-04	耐酸衣 PS-420L	26,800	29,000
2821	8-5665-51	ディスポコート 男性用 50枚入	26,600	22,800
2821	8-5665-52	ディスポコート 女性用 50枚入	26,600	22,800
2822	8-2269-11	アイソレーションガウン クール イエロー	12,000	13,100
2822	8-2269-12	アイソレーションガウンクールブルー50枚	12,000	13,100
2825	0-1517-01	ナビガードエプロン ホワイト 50枚入	980	1,050
2825	0-1517-02	ナビガードエプロンブルー 50枚入	980	1,050
2825	0-1517-03	ナビガードエプロンピンク 50枚入	980	1,050
2826	8-1071-01	エンボス胸前掛 25入	3,970	4,260
2827	2-7682-01	防水エプロン E4100-0	2,800	2,850
2827	2-7682-02	防水エプロン E1501-0	2,300	2,350
2828	1-7946-01	ウレタンワンタッチ胸付前掛 フリーサイズ	3,000	3,200
2829	3-7565-01	APソフトタッチ前掛け ネイビー	1,120	1,230
2835	8-5671-01	フード PA1338H(ホワイトM)	3,200	3,600
2835	8-5671-02	フード PA1338H(ホワイトL)	3,200	3,600
2835	8-5671-03	マスク(異物混入防止タイプ)PA2380	2,200	2,300
2836	8-1073-01	ディスポ腕カバー 50入	7,600	8,100
2836	6-985-11	腕カバー(EVA)12双入	1,980	2,150
2838	3-8991-01	VRアームカバー 白	550	600
2838	3-8991-02	VRアームカバー 青	550	600
2841	8-1075-01	ディスポシューズカバー 50入	7,700	8,250
2842	4-1226-01	靴カバー スタンダード	1,280	1,340
2842	4-1226-02	靴カバー ビッグ	9,800	10,400
2842	4-1226-03	靴カバー ロング	660	720
2842	4-1226-13	靴カバー ロング 25足セット 50枚入	14,300	15,000
2842	3-8990-01	スリップ防止VR靴カバー クリアー	580	620
2842	3-8990-02	スリップ防止VR靴カバー49310	580	620
2842	6-987-41	靴カバー(ビニール製)20足入ベトナム製	2,200	2,350
2842	6-986-01	ディスポ靴カバー 徳用タイプ 100入	11,200	12,200
2843	8-1076-01	ディスポ長靴カバー 50入	8,850	9,900
2843	1-9108-01	シューズカバー 6873 10足	4,400	4,700
2843	7-3619-01	ロングシューズカバーLSK-50	2,700	2,900
2843	3-095-01	スリップ防止VRブーツカバー49350	850	900
2843	3-8600-01	アズセーフSMSブーツカバーフリー50足	9,800	11,200
2844	2-8962-11	レインウェア RF-13 ネイビー M	6,800	7,920
2844	2-8962-12	レインウェア RF-13 ネイビー L	6,800	7,920

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2844	2-8962-13	レインウェア RF-13 ネイビー LL	6,800	7,920
2844	2-8962-14	レインウェア RF-13 ネイビー 3L	6,800	7,920
2844	2-8962-15	レインウェア RF-13 ネイビー 4L	6,800	7,920
2847	4-2780-01	HSJ080KA-1-48耐熱ジャケット	55,200	57,300
2847	4-2780-03	HSJ080KA-1-56耐熱ジャケット	60,000	62,200
2847	4-2777-01	HSH100KA-1-48 アルミズボン	57,000	59,100
2847	4-2777-03	HSH100KA-1-56 アルミズボン	62,000	64,300
2847	4-2778-01	HSS030KA-1 耐熱フード	27,500	28,500
2849	6-6099-01	エアーシステムベルトAIR-210S	18,000	18,900
2849	6-6099-02	エアーシステムベルトAIR-210M	18,000	18,900
2849	6-6099-03	エアーシステムベルトAIR-210L	18,000	18,900
2854	4-1538-01	HIN-S ドライメッシュインナー	750	800
2854	4-1538-11	HIN-S-10 ドライメッシュインナー	37,500	39,700
2856	1-900-01	耳栓JY-30	50	54
2856	1-900-51	耳栓JY-30 200入	7,500	8,000
2856	1-1350-01	耳栓(フランジタイプ) EP-531	90	100
2856	1-2166-01	耳栓 6870 ひも無し	90	130
2856	1-2166-02	耳栓 6970 ひも付き	140	180
2859	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24.0	4,960	5,000
2859	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,960	5,000
2859	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,960	5,000
2859	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,960	5,000
2859	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,960	5,000
2860	4-1269-01	G5 22.5 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-02	G5 23 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-03	G5 23.5 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-04	G5 24 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-05	G5 24.5 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-06	G5 25 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-07	G5 25.5 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-08	G5 26 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-09	G5 26.5 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-10	G5 27 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1269-12	G5 28 衛生長靴	3,700	3,800
2860	4-1270-02	G5カバー付 23 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-03	G5カバー付 23.5 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-04	G5カバー付 24 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-05	G5カバー付 24.5 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-06	G5カバー付 25 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-07	G5カバー付 25.5 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-08	G5カバー付 26 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-09	G5カバー付 26.5 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-10	G5カバー付 27 衛生長靴	4,200	4,300
2860	4-1270-12	G5カバー付 28 衛生長靴	4,200	4,300
2860	3-9285-01	防災長靴 BN-860 ブラック M	5,000	5,600
2860	3-9285-02	防災長靴 BN-860 ブラック L	5,000	5,600
2860	3-9285-03	防災長靴 BN-860 ブラック LL	5,000	5,600
2860	3-9285-04	防災長靴 BN-860 ブラック 3L	5,000	5,600
2860	3-9285-05	防災長靴 BN-860 ブラック 4L	5,000	5,600
2860	3-9914-01	化学防護長靴 25cm	14,500	15,400
2860	3-9914-02	化学防護長靴 26cm	14,500	15,400
2860	3-9914-03	化学防護長靴 27cm	14,500	15,400
2860	3-9914-04	化学防護長靴 28cm	14,500	15,400
2861	3-9334-01	水産ジャケット RA-96 青 S	7,600	8,700
2861	3-9334-02	水産ジャケット RA-96 青 M	7,600	8,700
2861	3-9334-03	水産ジャケット RA-96 青 L	7,600	8,700
2861	3-9334-04	水産ジャケット RA-96 青 LL	7,600	8,700
2861	3-9334-05	水産ジャケット RA-96 青 LLL	7,600	8,700
2861	3-9335-01	水産ジャケット RA-96 白 S	7,600	8,700
2861	3-9335-02	水産ジャケット RA-96 白 M	7,600	8,700
2861	3-9335-03	水産ジャケット RA-96 白 L	7,600	8,700

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2861	3-9335-04	水産ジャケット RA-96 白 LL	7,600	8,700
2861	3-9335-05	水産ジャケット RA-96 白 LLL	7,600	8,700
2861	3-9336-01	水産サロペット RA-97 青 S	6,500	7,600
2861	3-9336-02	水産サロペット RA-97 青 M	6,500	7,600
2861	3-9336-03	水産サロペット RA-97 青 L	6,500	7,600
2861	3-9336-04	水産サロペット RA-97 青 LL	6,500	7,600
2861	3-9336-05	水産サロペット RA-97 青 LLL	6,500	7,600
2861	3-9337-01	水産サロペット RA-97 白 S	6,500	7,600
2861	3-9337-02	水産サロペット RA-97 白 M	6,500	7,600
2861	3-9337-03	水産サロペット RA-97 白 L	6,500	7,600
2861	3-9337-04	水産サロペット RA-97 白 LL	6,500	7,600
2861	3-9337-05	水産サロペット RA-97 白 LLL	6,500	7,600
2861	3-9338-01	ナイロンウェーダー W-88-K23cm	8,700	10,200
2861	3-9338-02	ナイロンウェーダー W-88-K24cm	8,700	10,200
2861	3-9338-03	ナイロンウェーダー W-88-K25cm	8,700	10,200
2861	3-9338-04	ナイロンウェーダー W-88-K26cm	8,700	10,200
2861	3-9338-05	ナイロンウェーダー W-88-K27cm	8,700	10,200
2861	3-9338-06	ナイロンウェーダー W-88-K28cm	8,700	10,200
2861	3-9338-07	ナイロンウェーダー W-88-K29cm	8,700	10,200
2861	3-9287-01	水産長靴 F-71 S	12,400	14,500
2861	3-9287-02	水産長靴 F-71 M	12,400	14,500
2861	3-9287-03	水産長靴 F-71 L	12,400	14,500
2861	3-9287-04	水産長靴 F-71 LL	12,400	14,500
2861	3-9287-05	水産長靴 F-71 LLL	12,400	14,500
2863	2-9018-01	安全シューズWW101 22.5cm	4,800	4,980
2863	2-9018-02	安全シューズWW101 23.0cm	4,800	4,980
2863	2-9018-03	安全シューズWW101 23.5cm	4,800	4,980
2863	2-9018-04	安全シューズWW101 24.0cm	4,800	4,980
2863	2-9018-05	安全シューズWW101 24.5cm	4,800	4,980
2863	2-9018-06	安全シューズWW101 25.0cm	4,800	4,880
2863	2-9018-07	安全シューズWW101 25.5cm	4,800	4,980
2863	2-9018-08	安全シューズWW101 26.0cm	4,800	4,880
2863	2-9018-09	安全シューズWW101 26.5cm	4,800	4,980
2863	2-9018-10	安全シューズWW101 27.0cm	4,800	4,880
2863	2-9018-11	安全シューズWW101 27.5cm	4,800	4,980
2863	2-9018-12	安全シューズWW101 28.0cm	4,800	4,880
2863	2-9018-13	安全シューズWW101 29.0cm	4,800	4,980
2863	2-9018-14	安全シューズWW101 30.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-01	安全シューズWW102 22.5cm	4,800	4,980
2863	2-9019-02	安全シューズWW102 23.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-03	安全シューズWW102 23.5cm	4,800	4,980
2863	2-9019-04	安全シューズWW102 24.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-05	安全シューズWW102 24.5cm	4,800	4,980
2863	2-9019-06	安全シューズWW102 25.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-07	安全シューズWW102 25.5cm	4,800	4,980
2863	2-9019-08	安全シューズWW102 26.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-09	安全シューズWW102 26.5cm	4,800	4,980
2863	2-9019-10	安全シューズWW102 27.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-11	安全シューズWW102 27.5cm	4,800	4,980
2863	2-9019-12	安全シューズWW102 28.0cm	4,800	4,880
2863	2-9019-13	安全シューズWW102 29.0cm	4,800	4,980
2863	2-9019-14	安全シューズWW102 30.0cm	4,800	4,880
2865	4-1979-01	SS-02 M 氷雪用スタッドレスソール	2,500	2,750
2865	4-1979-02	SS-02 L 氷雪用スタッドレスソール	2,500	2,750
2866	4-2449-01	KBD-B10A 短靴・長靴ドライヤー	650,000	689,000
2866	4-2449-11	KBD-B10A-UN短靴長靴ドライヤー	300,000	339,000
2867	3-9381-01	クロックス靴 10001-100 W22	4,500	5,000
2867	3-9381-02	クロックス靴 10001-100 W23	4,500	5,000
2867	3-9381-03	クロックス靴 10001-100 W24	4,500	5,000
2867	3-9381-04	クロックス靴 10001-100 W25	4,500	5,000
2867	3-9381-05	クロックス靴 10001-100 W26	4,500	5,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2867	3-9381-06	クロックス靴 10001-100 W27	4,500	5,000
2867	3-9381-07	クロックス靴 10001-100 W28	4,500	5,000
2867	3-9381-08	クロックス靴 10001-100 W29	4,500	5,000
2867	3-9382-01	クロックス靴 10001-001 B22	4,500	5,000
2867	3-9382-02	クロックス靴 10001-001 B23	4,500	5,000
2867	3-9382-03	クロックス靴 10001-001 B24	4,500	5,000
2867	3-9382-04	クロックス靴 10001-001 B25	4,500	5,000
2867	3-9382-05	クロックス靴 10001-001 B26	4,500	5,000
2867	3-9382-06	クロックス靴 10001-001 B27	4,500	5,000
2867	3-9382-07	クロックス靴 10001-001 B28	4,500	5,000
2867	3-9382-08	クロックス靴 10001-001 B29	4,500	5,000
2867	3-9383-01	クロックス靴 10001-410 N22	4,500	5,000
2867	3-9383-02	クロックス靴 10001-410 N23	4,500	5,000
2867	3-9383-03	クロックス靴 10001-410 N24	4,500	5,000
2867	3-9383-04	クロックス靴 10001-410 N25	4,500	5,000
2867	3-9383-05	クロックス靴 10001-410 N26	4,500	5,000
2867	3-9383-06	クロックス靴 10001-410 N27	4,500	5,000
2867	3-9383-07	クロックス靴 10001-410 N28	4,500	5,000
2867	3-9383-08	クロックス靴 10001-410 N29	4,500	5,000
2870	3-5349-41	薬品トレイ グレー	2,200	2,300
2870	3-5349-42	薬品トレイ ブルー	2,200	2,300
2870	3-5349-43	薬品トレイ イエロー	2,200	2,300
2870	3-5349-51	薬品トレイ タテ仕切り板	450	490
2870	3-5349-52	薬品トレイ ヨコ仕切り板	250	260
2872	9-141-01	セフティーネット S-1 5m	790	860
2872	9-141-02	セフティーネット S-2 5m	1,050	1,150
2872	9-141-03	セフティーネット S-3 5m	1,550	1,700
2872	9-141-04	セフティーネット S-4 5m	2,250	2,450
2872	9-141-05	セフティーネット S-5 5m	3,200	3,450
2873	4-1840-01	120747ワークステーション実験マット	8,100	9,200
2873	4-1840-02	120748ワークステーション実験マット	8,100	9,200
2873	3-8993-01	テーブル耐熱プロテクター T-101	7,000	8,000
2873	3-8993-02	テーブル耐熱プロテクター T-102	8,800	10,200
2873	3-8993-03	テーブル耐熱プロテクター T-103	13,000	14,900
2873	3-8993-04	テーブル耐熱プロテクター T-104	17,000	19,400
2873	3-6328-01	セーフティレイ 1677	6,000	9,500
2873	3-6328-02	セーフティレイ 1677B	6,000	9,500
2873	3-8586-01	シリコンラボマット HS120506 黄	8,000	9,100
2873	3-8586-02	シリコンラボマット HS120507 紫	8,000	9,100
2874	1-6987-01	ラボシートF24675-0000	11,200	12,400
2874	62-1610-43	14-206-62 セーフティーマット	8,300	8,700
2874	62-1610-45	14-206-64 セーフティーマット	9,600	10,100
2874	62-1610-46	14-206-65 セーフティーマット	20,600	21,700
2874	8-5361-01	ラボマット 14-203A	5,300	5,600
2874	8-5361-02	ラボマット 14-203B	32,300	34,000
2875	4-1977-01	6001469 吸水シート 50枚入	11,330	12,250
2876	4-2769-01	2515-0100 コンパクト洗眼器	29,800	31,700
2876	9-046-21	洗眼器 24865-0000	8,700	10,800
2876	9-046-31	洗眼器用交換ボトル 24850-0000	2,450	2,700
2876	8-5367-21	洗眼器ツインタイプ 24868-0000	13,200	14,600
2876	8-5367-31	洗眼器用交換ボトル 24851-0000	2,700	3,000
2877	4-563-01	可搬型洗眼器 WG6000A	39,800	44,800
2879	2-9527-03	液体吸収シートCB100M	23,000	25,500
2880	4-2554-01	液体吸収セット	15,600	16,700
2880	4-2554-11	補充用マット 液体吸収セット	3,500	3,900
2880	4-2554-12	補充用ソックス 液体吸収セット	5,800	6,300
2880	4-2554-13	補充用PE袋 液体吸収セット	800	850
2880	3-6606-01	液体吸収ソックス GAS165 12本	9,800	10,800
2880	3-6606-02	液体吸収ソックス OAS165 12本	9,800	10,800
2880	3-6606-03	液体吸収ソックス CAS165 12本	12,000	13,200
2880	3-1583-11	液体吸収ソックス GQ20	20,300	22,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2880	3-1583-12	液体吸収ソックス OS20	20,300	22,500
2880	3-1583-13	液体吸収ソックス CS20	26,700	29,700
2880	3-6577-01	液体吸収ロール GAR75	9,800	11,200
2880	3-6577-02	液体吸収ロール OAR75	8,800	10,100
2880	3-6577-03	液体吸収ロール CAR75	16,000	18,300
2880	3-1581-03	液体吸収ロールCR250	24,000	26,700
2881	3-6607-01	ラミ液体吸収マット GLAM75 百枚	11,400	13,000
2881	3-6607-02	ラミ液体吸収マット OLAM75 百枚	9,800	11,200
2881	3-6607-03	ラミ液体吸収マット CLAM75 百枚	14,000	16,000
2881	3-6589-01	液体吸収マット GAM75 100枚	10,900	12,500
2881	3-6589-02	液体吸収マット OAM75 100枚	9,300	10,700
2881	3-6589-03	液体吸収マット CAM75 100枚	13,700	15,700
2882	1-8031-01	高性能油吸着材(ルックリン)A-50百枚	23,000	25,000
2882	1-8031-02	高性能油吸着材(ルックリン) B-50	23,000	25,000
2883	4-562-03	SPP102 ドラム缶スピルパレット	36,000	38,700
2883	4-562-01	ドラム缶スピルパレット SPP102H	39,800	42,900
2883	4-562-02	ドラム缶スピルパレット SPP104	59,800	64,500
2885	8-1082-01	ラボスピルキット 一式	32,700	36,300
2888	8-5366-01	消防カバー 24869-0000	22,600	25,200
2902	61-0442-53	KTB-23家具転倒防止伸縮棒SS白	1,720	1,900
2902	61-0442-54	KTB-30家具転倒防止伸縮棒S白 2本	1,750	1,930
2902	61-0442-55	KTB-40家具転倒防止伸縮棒M白 2本	1,880	2,070
2902	61-0442-56	KTB-50家具転倒防止伸縮棒ML白2本	1,950	2,150
2902	61-0442-57	KTB-60家具転倒防止伸縮棒L白 2本	2,100	2,320
2902	61-0442-50	SP-30W家具転倒防止伸縮棒S 2本	4,000	4,900
2902	61-0442-51	SP-45W家具転倒防止伸縮棒M 2本	4,600	5,650
2903	3-5481-01	すべらない塗料 イエロー	2,800	2,950
2903	3-5481-02	すべらない塗料 グリーン	2,800	2,950
2903	3-5481-03	すべらない塗料 グレー	2,800	2,950
2903	3-5481-11	すべらない塗料パターンシート 丸 5枚	370	390
2903	3-5481-12	すべらない塗料パターンシート亀甲 5枚	370	390
2904	7-7608-01	T/R-1 滑り止めシート	3,000	4,100
2904	7-7608-02	T/R1 滑り止めシート	3,000	4,100
2904	7-7608-03	T/R-2 滑り止めシート	3,500	5,100
2904	7-7608-04	T/R-3 滑り止めシート	3,500	5,100
2904	7-7608-05	T/R7 滑り止めシート	9,500	13,400
2904	7-7608-06	T/R8 滑り止めシート	9,500	13,400
2904	7-7609-01	T/EG-1 スーパーグリップマット	3,200	3,400
2904	7-7609-02	T/EG-2 スーパーグリップマット	3,200	3,400
2906	3-9910-01	エア漏れ検知キット LL-128488	107,800	133,000
2908	4-2859-01	BFS1500S ボンベ固定スタンド	10,000	11,400
2908	4-2859-02	BFS1500D ボンベ固定スタンド	12,800	14,600
2908	4-2859-03	BFS1500T ボンベ固定スタンド	14,400	16,400
2908	4-2859-04	BFS7000S ボンベ固定スタンド	12,800	13,900
2908	4-2859-05	BFS7000D ボンベ固定スタンド	17,600	19,000
2908	4-2859-06	BFS7000T ボンベ固定スタンド	22,500	24,500
2909	3-545-01	ボンベ固定用スタンド 60140-998	110,000	116,900
2911	4-2852-01	WLS3-1000 耐候性フレコンバッグ	2,980	3,200
2911	4-2853-01	FZ3-1000 フレコンバック	1,600	1,700
2911	4-1687-01	ブラック 汗止めバンド	2,300	2,600
2911	4-1687-02	クリア 汗止めバンド	2,300	2,600
2911	62-8553-19	O-282WTデジタル温湿度計ピッコラ白	980	1,080
2911	62-8553-20	O-282BKデジタル温湿度計ピッコラ黒	980	1,080
2912	63-5532-11	O-291WT ポータブル温湿度計 白	2,100	1,960
2914	2-9950-11	全閉式工場扇 SF-45VF-1VP2	17,300	18,700
2914	2-9951-01	全閉式工場扇SF-45VS-1VP2	15,000	16,200
2914	2-9951-02	全閉式工場扇SF-50FS-1VP	37,600	41,500
2915	2-9955-04	フレキシブルダクトSJFD-420S	37,900	44,500
2915	2-9955-05	フレキシブルダクトSJFD-520S	45,200	53,000
2915	2-9955-01	フレキシブルダクトSJFD-230SP	13,700	16,000
2915	2-9955-02	フレキシブルダクトSJFD-280SP	14,900	17,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2915	2-9955-03	フレキシブルダクトSJFD-320SP	15,700	18,400
2916	7-7228-01	CompletedVersionレトルト	16,560	18,400
2917	7-7232-01	五目ごはん 7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
2917	7-7232-02	コーンピラフ7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
2917	7-7232-03	カレーピラフ7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
2917	7-7232-04	トマトリゾット7年保存レトルト食品50食	24,000	25,000
2917	7-7232-05	わかめご飯 7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
2917	7-7231-01	チーズ味 7年保存クッキー 300本	32,000	35,000
2917	7-7231-02	パンプキン味 7年保存クッキー 300本	32,000	35,000
2917	7-7231-03	ココナッツ味 7年保存クッキー 300本	32,000	35,000
2917	7-7229-01	ミルクブレッド7年保存レトルトパン50食	21,500	23,000
2917	7-7229-02	チョコレート7年保存レトルトパン 50食	21,500	23,000
2917	7-7229-03	ブルーベリー7年保存レトルトパン 50食	21,500	23,000
2917	7-4060-01	5年保存水500mL 24本	3,600	3,840
2917	7-4060-02	5年保存水2L 6本	2,100	2,220
2924	2-9756-01	ブルーシート最軽量#BSC01MK	220	250
2924	2-9756-02	ブルーシート最軽量#BSC02MK	300	340
2924	2-9756-03	ブルーシート最軽量#BS-MK	900	1,010
2924	2-9756-04	ブルーシート最軽量#BS-14MK	1,940	2,140
2924	2-9755-01	ブルーシート厚手BLZ-01	310	390
2924	2-9755-02	ブルーシート厚手BLZ-02	450	570
2924	2-9755-03	ブルーシート厚手BLZ-11	1,560	2,000
2924	2-9755-04	ブルーシート厚手BLZ-14	3,120	4,080
2924	2-9754-01	ブルーシート#3000BLS-01	530	600
2924	2-9754-02	ブルーシート#3000BLS-02	810	940
2924	2-9754-03	ブルーシート#3000BLS-11	2,650	3,000
2924	2-9754-04	ブルーシート#3000BLS-14	5,180	5,850
2925	4-1760-01	ダブル ブルー 折畳クッションマット	2,650	2,880
2925	7-2829-01	テントDX25-17WH	116,000	126,000
2925	7-2829-02	テントDX30-17WH	129,000	140,000
2925	7-2829-03	テントDX45-17WH	154,000	167,000
2925	7-2829-04	テントDX60-17WH	179,000	197,000
2925	7-2832-01	テントDXA25-17WH	136,000	150,000
2925	7-2832-02	テントDXA30-17WH	149,000	164,000
2925	7-2832-03	テントDXA45-17WH	179,000	197,000
2925	7-2832-04	テントDXA60-17WH	219,000	241,000
2927	4-2568-01	PR-322BK 充電ラジオライト2	4,480	4,930
2934	3-9840-01	シリンダー南京錠 X20-KA201P	700	750
2934	3-9840-03	南京錠 X20-1.6-KA202P	800	850
2934	3-9840-02	シリンダー南京錠 XD30-KA301P	1,150	1,200
2934	3-9840-04	南京錠 XD30-1.6-KA302P	1,300	1,350
2934	3-9841-02	キーボックス SKS-004P	6,100	6,450
2935	3-8780-01	伸縮フェンス KPFS-94 黒/黄	26,000	28,000
2935	3-8780-02	伸縮フェンス KPFS-96 黒	26,000	28,000
2937	8-4810-01	バイオハザードマークシール R-90赤	2,680	2,780
2937	8-4810-02	バイオハザードマークシール Y-90黄	2,680	2,780
2937	8-4810-03	バイオハザードマークシール O-90橙	2,680	2,780
2937	8-4813-01	バイオハザードマークシール R-120赤	1,940	2,040
2937	8-4813-02	バイオハザードマークシール Y-120黄	1,940	2,040
2937	8-4813-03	バイオハザードマークシール O-120橙	1,940	2,040
2942	1-9660-01	安全標示テープ H-06-WC	280	320
2942	1-9660-02	安全標示テープ H-06-TC	280	320
2942	1-9660-03	安全標示テープ H-06-SO	640	740
2942	1-9660-04	安全標示テープ H-06-SK	320	370
2942	9-174-01	ネームケース 1人用	1,000	1,050
2942	9-174-02	ネームケース 2人用	1,500	1,600
2942	9-174-03	ネームケース 3人用	1,900	2,000
2942	9-174-04	ネームケース 4人用	2,500	2,600
2942	9-174-05	ネームケース 5人用	2,700	2,800
2950	8-5967-04	PSサージテープASHL5060 12巻	600	630
2950	8-5967-01	PSサージテープ ASHL506 24巻	990	1,040

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2950	8-5967-05	PSサージテープ ASHL5070 6巻	600	630
2950	8-5967-02	PSサージテープ ASHL507 12巻	990	1,040
2950	8-5968-01	PSポアテープ ASHL606 24巻	1,470	1,540
2950	8-5968-03	プロシエアポアテープ ASHL608	1,470	1,540
2950	8-5968-02	PSポアテープ ASHL607 12巻	1,470	1,540
2951	7-1192-01	プロシエアカラフルターニケット巻きB	800	860
2951	7-1192-02	プロシエアカラフルターニケット巻きG	800	860
2951	7-1192-03	プロシエアカラフルターニケット巻きP	800	860
2953	7-1084-01	おうとくりん防護品キット	590	610
2953	7-1084-02	おうとくりん吸収シート入り	920	960
2955	8-5246-01	携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット	12,800	15,000
2955	8-5246-11	酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ	7,500	8,250
2956	7-8324-01	MEB-7050 診察台	29,000	31,000
2956	7-8324-02	MEB-7060 診察台	29,000	31,000
2957	8-7028-01	ディスポ枕カバー青 50枚	2,200	2,400
2957	8-7028-02	ディスポ枕カバー白 50枚	2,200	2,400
2958	8-9914-01	折りたたみベッドRLV-80	24,500	26,300
2958	8-5220-01	ベッド HP-B100F1標準タイプ	56,800	59,600
2958	8-5220-11	ベッド HP-BG10F1Nサイドレール	10,100	10,600
2958	8-5220-12	ファイバーマットレスHP-BM70N	39,000	41,000
2959	8-5959-01	脱衣カゴワゴン1段式 YBW-1	5,100	5,300
2959	8-5959-02	脱衣カゴワゴン1段式 YBW-1C	6,800	7,000
2959	8-5959-03	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1G	5,100	5,300
2959	8-5959-04	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1CG	6,800	7,000
2959	8-5959-05	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1P	5,100	5,300
2959	8-5959-06	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1CP	6,800	7,000
2959	8-5958-02	脱衣カゴワゴン2段式 YBW-2C	7,800	8,100
2959	8-5958-03	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2G	6,100	6,400
2959	8-5958-04	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2CG	7,800	8,100
2959	8-5958-05	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2P	6,100	6,400
2959	8-5958-06	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2CP	7,800	8,100
2960	0-5761-01	衝立(抗菌タイプ)CN-900 ブルー	20,700	22,000
2960	0-5761-02	衝立(抗菌タイプ)CN-900 クリーム	20,700	22,000
2960	0-5762-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 ブルー	33,700	37,000
2960	0-5762-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1800クリーム	33,700	37,000
2960	0-5763-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 ブルー	46,900	48,000
2960	0-5763-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1845クリーム	46,900	48,000
2960	0-5764-01	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 ブルー	48,600	53,500
2960	0-5764-02	衝立(抗菌タイプ)CN-2700クリーム	48,600	53,500
2960	0-5765-01	衝立(抗菌タイプ)CN-860 ブルー	19,500	20,000
2960	0-5765-02	衝立(抗菌タイプ)CN-860 クリーム	19,500	20,000
2960	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	10,300	15,500
2960	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	10,300	15,500
2961	8-7059-01	デスク HP-DDIS1675LSM10	101,000	106,000
2961	8-7059-02	デスク HP-DDIS1675RSM10	101,000	106,000
2961	8-7059-15	デスクHPA-DBT20SPAW	26,800	28,100
2961	8-7059-16	デスクHPV-DDIS14SSAW	50,700	53,200
2961	8-7059-19	診察デスクHPV-DDIS14WSAW	74,400	78,100
2961	8-7059-17	デスク HP-DHT546LSAWM10	90,400	94,900
2961	8-7059-18	デスク HP-DHT546RSAWM10	90,400	94,900
2961	8-7466-01	ストレージステンレスカート CHS-2H	42,000	44,000
2961	8-7466-02	ストレージステンレスカート CHS-3H	48,000	50,000
2961	8-7466-03	ストレージステンレスカート CHW-2H	52,000	54,000
2961	8-7466-04	ストレージステンレスカート CHW-3H	59,000	62,000
2961	8-2529-01	ストレージステンカート CHS-2H-P	42,000	44,000
2961	8-2529-02	ストレージステンカート CHS-3H-P	48,000	50,000
2961	8-2529-03	ストレージステンカート CHW-2H-P	52,000	54,000
2961	8-2529-04	ストレージステンカート CHW-3H-P	59,000	62,000
2961	8-2530-01	ストレージステンカート CHS-2H-Y	42,000	44,000
2961	8-2530-02	ストレージステンカート CHS-3H-Y	48,000	50,000
2961	8-2530-03	ストレージステンカート CHW-2H-Y	52,000	54,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2961	8-2530-04	ストレージステンカート CHW-3H-Y	59,000	62,000
2962	8-4172-01	I. VスタンドHP2090-B	8,800	9,800
2962	8-4172-02	I. VスタンドHP2090-P	8,800	9,800
2962	8-4172-03	I. VスタンドHP2090-S	8,800	9,800
2962	8-2914-01	車椅子 NKV22-40SB	35,000	39,600
2963	8-2252-01	折りたたみ担架 YDC-1A1	25,500	30,000
2963	8-2252-12	折りたたみ担架 YDC-1A4H 黒	25,500	27,000
2964	7-3414-01	バイタルナビ聴診器ネイビーブルー	4,200	4,500
2964	7-3414-02	バイタルナビ聴診器パープル	4,200	4,500
2964	7-3414-03	バイタルナビ聴診器ロイヤルブルー	4,200	4,500
2964	7-3414-04	バイタルナビ聴診器フォレストグリーン	4,200	4,500
2964	7-3414-05	バイタルナビ聴診器ピンク	4,200	4,500
2964	7-3414-06	バイタルナビ聴診器レッド	4,200	4,500
2964	7-3414-07	バイタルナビ聴診器グレー	4,200	4,500
2964	7-3414-08	バイタルナビ聴診器ブラック	4,200	4,500
2964	7-3414-09	バイタルナビ聴診器ネオンイエロー	4,200	4,500
2964	7-3414-10	バイタルナビ聴診器ネオンオレンジ	4,200	4,500
2964	7-3360-01	キッズガーデンKID-1150-BL	26,900	28,300
2964	7-3360-02	キッズガーデンKID-1150-YE	26,900	28,300
2964	7-3360-03	キッズガーデンKID-1150-OR	26,900	28,300
2964	7-3360-04	キッズガーデンKID-1150-GN	26,900	28,300
2964	7-3361-01	キッズガーデンKID-900-BL	22,500	23,800
2964	7-3361-02	キッズガーデンKID-900-YE	22,500	23,800
2964	7-3361-03	キッズガーデンKID-900-OR	22,500	23,800
2964	7-3361-04	キッズガーデンKID-900-GN	22,500	23,800
2964	7-3362-01	キッズガーデンKID-B925-BL	58,000	61,000
2964	7-3362-02	キッズガーデンKID-B925-YE	58,000	61,000
2964	7-3362-03	キッズガーデンKID-B925-OR	58,000	61,000
2964	7-3362-04	キッズガーデンKID-B925-GN	58,000	61,000
2964	7-3363-01	キッズガーデンKID-M90-BL	18,900	19,900
2964	7-3363-02	キッズガーデンKID-M90-YE	18,900	19,900
2964	7-3363-03	キッズガーデンKID-M90-OR	18,900	19,900
2964	7-3363-04	キッズガーデンKID-M90-GN	18,900	19,900
2964	7-3364-01	キッズガーデンKID-C1150-BL	37,700	39,800
2964	7-3364-02	キッズガーデンKID-C1150-YE	37,700	39,800
2964	7-3364-03	キッズガーデンKID-C1150-OR	37,700	39,800
2964	7-3364-04	キッズガーデンKID-C1150-GN	37,700	39,800
2964	7-3365-01	キッズガーデンKID-I250-BL	12,200	12,800
2964	7-3365-02	キッズガーデンKID-I250-YE	12,200	12,800
2964	7-3365-03	キッズガーデンKID-I250-OR	12,200	12,800
2964	7-3365-04	キッズガーデンKID-I250-GN	12,200	12,800
2964	7-3366-01	キッズガーデンKID-K10-BL	8,600	9,100
2964	7-3366-02	キッズガーデンKID-K10-YE	8,600	9,100
2964	7-3366-03	キッズガーデンKID-K10-OR	8,600	9,100
2964	7-3366-04	キッズガーデンKID-K10-GN	8,600	9,100
2964	7-3367-01	キッズガーデンKID-K20-BL	9,100	9,600
2964	7-3367-02	キッズガーデンKID-K20-YE	9,100	9,600
2964	7-3367-03	キッズガーデンKID-K20-OR	9,100	9,600
2964	7-3367-04	キッズガーデンKID-K20-GN	9,100	9,600
2964	7-3368-01	キッズガーデンKID-K30-BL	8,600	9,100
2964	7-3368-02	キッズガーデンKID-K30-YE	8,600	9,100
2964	7-3368-03	キッズガーデンKID-K30-OR	8,600	9,100
2964	7-3368-04	キッズガーデンKID-K30-GN	8,600	9,100
2965	7-6245-01	バイタルナビ水銀フリー血圧計NV3320	8,000	9,500
2968	7-4902-01	電子体温計 MT550	1,480	1,570
2968	7-7576-01	NC200 非接触式体温計	8,000	8,450
2970	4-1873-01	ペンライト IYP365Black	2,900	3,100
2970	4-1873-03	ペンライト IYP365Pink	2,900	3,100
2971	0-9274-02	指示棒 アルカカラー 黒	1,090	1,250
2972	0-8149-01	金属身長計 1.5m YS-OC	23,000	24,000
2972	0-8149-02	金属身長計 2m YS-OA	27,000	28,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2972	8-8979-01	壁掛け身長計5002. 01	4,360	4,600
2973	8-3246-11	体重計 BS-180WT	2,600	2,720
2973	8-3246-12	体重計 BS-180BK	2,600	2,720
2974	0-4005-01	膿盆 M-18-20 200×30	460	560
2974	0-4005-02	膿盆 M-18-21 210×30	540	640
2974	0-4005-03	膿盆 M-18-22 220×40	640	720
2974	0-4005-04	膿盆 M-18-24 240×40	1,000	1,100
2974	0-4005-05	膿盆 M-18-27 270×45	1,400	1,560
2974	0-4005-06	膿盆 M-18-30 300×55	1,840	2,100
2974	0-4005-07	膿盆 M-18-33 330×60	2,900	3,200
2974	0-4005-08	膿盆 M-18-36 360×65	3,400	3,900
2974	0-4005-09	膿盆 M-18-40 400×65	4,600	5,200
2974	8-8877-01	ディスポ膿盆大(100枚)Y-330	15,800	17,300
2976	8-7755-02	YT-22 爪切り	2,200	2,450
2977	7-5113-01	卓上型業務用煮沸器 本体(小) 5L	29,000	37,000
2977	7-5113-02	卓上型業務用煮沸器 本体(大) 9L	41,000	52,000
2977	7-5113-03	卓上型業務用煮沸器 天然ガスコンロ 小	67,000	84,000
2977	7-5113-04	卓上型業務用煮沸器 天然ガスコンロ 大	77,000	96,000
2977	7-5113-05	卓上型業務用煮沸器プロパンガスコンロ 小	67,000	84,000
2977	7-5113-06	卓上型業務用煮沸器プロパンガスコンロ 大	77,000	96,000
2977	7-5113-07	卓上型業務用煮沸器 天然ガスセット 小	96,000	121,000
2977	7-5113-08	卓上型業務用煮沸器 天然ガスセット 大	118,000	148,000
2977	7-5113-09	卓上型業務用煮沸器プロパンガスセット 小	96,000	121,000
2977	7-5113-10	卓上型業務用煮沸器プロパンガスセット 大	118,000	148,000
2978	8-7835-01	フィットネスマット H7477B 青	12,200	12,600
2978	8-7835-02	フィットネスマット H7477G 緑	12,200	12,600
2978	8-7835-03	フィットネスマット H7477Sシルバー	12,200	12,600
2978	8-7835-04	フィットネスマット H7477Vオレンジ	12,200	12,600
2978	8-7835-05	フィットネスマット H7477Y 黄	12,200	12,600
2979	8-4801-01	エクササイズマットH-8085	9,000	9,100
2981	8-4802-04	ピラティスボール H-7352Bブルー	890	990
2981	8-4802-05	ピラティスボールH-7352R 赤	890	990
2981	0-7727-11	ボディーボール H7260	3,000	3,600
2981	0-7727-12	ボディーボール H7261	3,200	3,800
2981	0-7727-13	ボディーボール H7262	4,000	4,800
2981	0-7727-14	ボディーボール H7263	4,600	5,600
2981	0-7727-15	ボディーボール H7264	6,300	6,800
2981	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,000	3,300
2981	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,000	3,300
2981	8-7834-02	ステップ台H-7346	4,900	5,200
2981	0-8665-01	ストレッチローラー H-7280	6,500	7,000
2981	0-8665-02	ストレッチローラーH-7234	3,700	3,800
2981	0-8665-03	ストレッチローラーH-7330	2,300	2,400
2982	7-3180-12	エアマッサージ器ブーツエクスパンダー両足	4,500	4,800
2982	7-3180-13	交換用本体接続エアホース	1,000	1,050
2982	7-3180-14	交換用ブーツ接続エアホース	1,400	1,500
2987	7-3611-01	プロステピングテープASHLST 6巻	2,340	2,450
2987	7-3612-02	プロステピングテープCT550S 6巻	1,000	1,050
2987	7-3612-01	プロステピングテープCT550W 6巻	1,000	1,050
2988	7-8313-01	EX8017 バランスウオーク	16,800	19,000
3001	1-8714-01	クリーンブース CL-901	568,000	600,000
3013	3-1407-01	気流可視化装置 ACV-502A1	490,000	515,000
3015	1-4712-11	クリーンカバーシェルFCC-09FAD	130,000	136,000
3015	1-4712-12	クリーンカバーシェルFCC-12FAD	145,000	151,000
3015	1-4712-13	クリーンカバーシェルFCC-15FAD	187,000	193,000
3015	1-6103-01	ステンレスハンガー 10本入	10,000	11,500
3017	1-6103-01	ステンレスハンガー 10本入	10,000	11,500
3017	1-6103-02	タグ付きステンレスハンガー10本入り	12,000	14,000
3019	1-1588-01	クリーンルーム用集塵機 KDC-CO3A	218,000	238,000
3020	1-1932-01	クリーンエア供給装置 KSC-CA3	162,000	181,000
3022	1-9406-01	SUSウォーキングベンチ SUSWB-1	38,000	39,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3022	9-5317-01	ステンレスパンチング作業台 PB-900	59,400	69,000
3022	9-5317-02	ステンレスパンチング作業台PB-1200	93,500	110,000
3022	9-5317-03	ステンレスパンチング作業台PB-1500	115,500	138,000
3022	9-5317-04	ステンレスパンチング作業台PB-1800	118,800	141,000
3024	9-5039-01	ステンレスパンチングワゴン500P	26,500	30,800
3024	9-5040-01	ステンレスパンチングワゴン550P	32,500	37,800
3024	1-9105-01	ステンレスパンチングワゴン 500PS	28,600	34,000
3024	1-9105-02	ステンレスパンチングワゴン 550PS	34,500	41,000
3024	2-7977-01	ステンレスパンチング導電ワゴンSD2PS	36,000	41,000
3024	2-7977-02	ステンレスパンチング導電ワゴンSD2PM	54,000	61,000
3024	2-7977-03	ステンレスパンチング導電ワゴンSD2PL	73,000	83,000
3025	1-6497-01	ステンレス導電ワゴン SD-2FM	44,000	48,000
3025	1-6497-02	ステンレス導電ワゴン SD-2FL	63,000	69,000
3025	1-6497-03	ステンレス導電ワゴン SD-2UM	56,000	61,000
3025	1-6497-04	ステンレス導電ワゴン SD-2UL	75,000	82,000
3025	9-5043-01	ステンレスパンチングワゴンSS-2P	44,000	50,600
3025	9-5043-02	ステンレスパンチングワゴンSS-3P	53,000	60,800
3025	9-5042-01	ステンレスパンチングワゴンUH-2P	49,800	56,000
3025	9-5042-02	ステンレスパンチングワゴンUH-3P	57,800	66,500
3026	3-9195-01	折りたたみワゴン No. 5B 3段タイプ	49,600	52,600
3026	3-9195-02	折りたたみワゴン No. 1B 2段タイプ	58,400	59,600
3029	1-6075-01	クリーンルーム用PCラック HPCR-6	130,000	144,000
3029	2-8061-01	クリーンルーム用パソコンラックMS-06	155,000	175,000
3030	3-5618-11	ステンレス台車 MK-602	69,000	72,000
3030	3-5618-12	ステンレス台車 MK-902	79,000	82,000
3030	3-5618-13	ステンレス台車 MK-1202	123,500	130,000
3030	4-2141-01	MKP-602 パンチングステンレス台車	75,000	78,000
3030	4-2141-02	MKP-902 パンチングステンレス台車	88,000	90,000
3032	3-9272-01	台車用アース 引きずりタイプ 14000	1,770	1,810
3032	1-3269-11	ポンベ運搬車 SUS500-1-2	56,000	63,000
3032	1-3269-12	ポンベ運搬車 SUS1500-1-4	132,500	161,100
3032	1-3269-13	ポンベ運搬車 SUS7000-1-4	171,200	199,000
3032	1-3270-12	ポンベスタンド SUS1500-2-S	133,400	159,300
3032	1-3270-13	ポンベスタンド SUS1500-3-S	171,100	194,000
3032	1-3270-14	ポンベスタンド SUS7000-2-S	238,600	278,000
3032	1-3270-15	ポンベスタンド SUS7000-3-S	265,600	306,500
3035	4-468-01	ステンレス製丸いす SS300	9,800	10,500
3035	4-467-01	導電性チェア SS-C290	22,000	23,600
3036	62-1630-80	07200静電気拡散性対策チェアカバー	10,300	10,500
3036	62-1630-43	07201 静電気導電性イスカバー	11,600	11,900
3037	7-646-01	クリーンルーム用チェア-KC-756NL	49,800	53,300
3038	7-030-15	アイソクリーン IC666	840	960
3038	7-030-16	アイソクリーン IC668	870	970
3038	7-030-17	アイソクリーン IC458 M	1,100	1,310
3038	7-030-18	アイソクリーン IC458 L	1,100	1,310
3038	7-030-19	アイソクリーン IC501 100枚入	22,000	24,600
3038	1-6633-11	アイソクリーン γ 滅菌 IC253CS S	55,000	61,500
3038	1-6633-12	アイソクリーン γ 滅菌 IC253CS M	55,000	61,500
3038	1-6633-13	アイソクリーン γ 滅菌 IC253CS L	55,000	61,500
3038	1-6633-14	アイソクリーン γ 滅菌IC253CS XL	55,000	61,500
3038	1-6633-15	フード γ 滅菌IC668CS 百着	88,000	98,000
3038	1-6633-16	アイソクリン滅菌IC458CSM 50双	55,000	61,500
3038	1-6633-17	アイソクリン滅菌IC458CSL 50双	55,000	61,500
3038	1-6633-18	腕カバー γ 滅菌IC501CS 百入	47,000	52,500
3040	9-4002-01	PP1360バイオクリーンワンピース3L	10,200	10,800
3040	9-4002-02	PP1360バイオクリーンワンピースLL	8,500	9,000
3040	9-4002-03	バイオクリーンワンピースPP1360 L	8,500	9,000
3040	9-4002-04	バイオクリーンワンピースPP1360 M	8,500	9,000
3040	9-4002-05	バイオクリーンワンピースPP1360 S	8,500	9,000
3040	9-4003-01	クリーンワンピース PP1360E 3L	10,800	11,800
3040	9-4003-02	クリーンワンピース PP1360E LL	9,000	9,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3040	9-4003-03	PP1360EバイオクリーンワンピースL	9,000	9,800
3040	9-4003-04	PP1360EバイオクリーンワンピースM	9,000	9,800
3040	9-4003-05	PP1360EバイオクリーンワンピースS	9,000	9,800
3041	1-9149-01	ワンピース PP1030X グリーンS	11,500	12,000
3041	1-9149-02	ワンピース PP1030X グリーンM	11,500	12,000
3041	1-9149-03	ワンピース PP1030X グリーンL	11,500	12,000
3041	1-9149-04	ワンピース PP1030X グリーンLL	11,500	12,000
3041	1-9149-05	ワンピース PP1030X グリーン3L	13,800	14,400
3041	1-9150-01	ワンピース PP1030 ホワイトS	9,800	10,300
3041	1-9150-02	ワンピース PP1030 ホワイトM	9,800	10,300
3041	1-9150-03	ワンピース PP1030 ホワイトL	9,800	10,300
3041	1-9150-04	ワンピース PP1030 ホワイトLL	9,800	10,300
3041	1-9150-05	ワンピース PP1030 ホワイト3L	11,760	12,360
3041	1-9151-01	ワンピース PP1030X ブルーS	11,500	12,000
3041	1-9151-02	ワンピース PP1030X ブルーM	11,500	12,000
3041	1-9151-03	ワンピース PP1030X ブルーL	11,500	12,000
3041	1-9151-04	ワンピース PP1030X ブルーLL	11,500	12,000
3041	1-9151-05	ワンピース PP1030X ブルー3L	13,800	14,400
3041	1-9152-01	ワンピース PP1030X レッドS	11,500	12,000
3041	1-9152-02	ワンピース PP1030X レッドM	11,500	12,000
3041	1-9152-03	ワンピース PP1030X レッドL	11,500	12,000
3041	1-9152-04	ワンピース PP1030X レッドLL	11,500	12,000
3041	1-9152-05	ワンピース PP1030X レッド3L	13,800	14,400
3041	1-9153-01	ワンピース PP1030X ネイビーS	11,500	12,000
3041	1-9153-02	ワンピース PP1030X ネイビーM	11,500	12,000
3041	1-9153-03	ワンピース PP1030X ネイビーL	11,500	12,000
3041	1-9153-04	ワンピース PP1030X ネイビーLL	11,500	12,000
3041	1-9153-05	ワンピース PP1030X ネイビー3L	13,800	14,400
3041	1-9154-01	ワンピース PP1030X イエローS	11,500	12,000
3041	1-9154-02	ワンピース PP1030X イエローM	11,500	12,000
3041	1-9154-03	ワンピース PP1030X イエローL	11,500	12,000
3041	1-9154-04	ワンピース PP1030X イエローLL	11,500	12,000
3041	1-9154-05	ワンピース PP1030X イエロー3L	13,800	14,400
3042	9-1031-07	プリータIIワンピースPP1210 4L	9,840	10,500
3042	9-1031-01	プリータIIワンピース 3L PP1210	9,840	10,500
3042	9-1031-02	プリータIIワンピース LL PP1210	8,200	8,700
3042	9-1031-03	プリータIIワンピース L PP1210	8,200	8,700
3042	9-1031-04	プリータIIワンピース M PP1210	8,200	8,700
3042	9-1031-05	プリータIIワンピース S PP1210	8,200	8,700
3042	9-1032-01	プリータIIIワンピース 3L PP1310	8,760	9,360
3042	9-1032-02	プリータIIIワンピース LL PP1310	7,300	7,800
3042	9-1032-03	プリータIIIワンピース L PP1310	7,300	7,800
3042	9-1032-04	プリータIIIワンピース M PP1310	7,300	7,800
3042	9-1032-05	プリータIIIワンピース S PP1310	7,300	7,800
3042	9-1033-01	プリータIVワンピース 3L PP1410	7,300	7,800
3042	9-1033-02	プリータIVワンピース LL PP1410	6,000	6,500
3042	9-1033-03	プリータIVワンピース L PP1410	6,000	6,500
3042	9-1033-04	プリータIVワンピース M PP1410	6,000	6,500
3042	9-1033-05	プリータIVワンピース S PP1410	6,000	6,500
3042	9-3047-07	無塵衣PP1470 ホワイト 4L	6,360	6,960
3042	9-3047-01	無塵衣エコノタイプ PP1470(3L)	6,360	6,960
3042	9-3047-02	無塵衣エコノタイプ PP1470(LL)	5,300	5,800
3042	9-3047-03	無塵衣エコノタイプ PP1470(L)	5,300	5,800
3042	9-3047-04	無塵衣エコノタイプ PP1470(M)	5,300	5,800
3042	9-3047-05	無塵衣エコノタイプ PP1470(S)	5,300	5,800
3042	1-2311-01	APクリーンスーツ21211SW 白 S	5,960	6,200
3042	1-2311-02	APクリーンスーツ21211SW 白 M	5,960	6,200
3042	1-2311-03	APクリーンスーツ21211SW 白 L	5,960	6,200
3042	1-2311-04	APクリーンスーツ21211SW白 2L	5,960	6,200
3042	1-2311-05	APクリーンスーツ21211SW白 3L	5,960	6,200
3042	1-2311-06	APクリーンスーツ21211SW白 4L	5,960	6,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3042	1-2311-07	APクリーンスーツ21211SW白 5L	5,960	6,200
3042	1-2314-01	APクリーンスーツ 21211SB 青S	5,960	6,200
3042	1-2314-02	APクリーンスーツ 21211SB 青M	5,960	6,200
3042	1-2314-03	APクリーンスーツ 21211SB青 L	5,960	6,200
3042	1-2314-04	APクリーンスーツ 21211SB青2L	5,960	6,200
3042	1-2314-05	APクリーンスーツ 21211SB青3L	5,960	6,200
3042	1-2314-06	APクリーンスーツ 21211SB青4L	5,960	6,200
3042	1-2314-07	APクリーンスーツ 21211SB青5L	5,960	6,200
3042	2-4948-01	APCRスーツ 21212SW 白 M	5,750	6,000
3042	2-4948-02	APCRスーツ 21212SW 白 L	5,750	6,000
3042	2-4948-03	APCRスーツ 21212SW 白 2L	5,750	6,000
3042	2-4948-04	APCRスーツ 21212SW 白 3L	5,750	6,000
3042	2-4948-05	APCRスーツ 21212SW 白 4L	5,750	6,000
3042	2-4951-01	APCRスーツ 21212SB 青 M	5,750	6,000
3042	2-4951-02	APCRスーツ 21212SB 青 L	5,750	6,000
3042	2-4951-03	APCRスーツ 21212SB 青 2L	5,750	6,000
3042	2-4951-04	APCRスーツ 21212SB 青 3L	5,750	6,000
3042	2-4951-05	APCRスーツ 21212SB 青 4L	5,750	6,000
3043	1-3935-11	AP CRウェア 12110SW 白 M	4,230	4,400
3043	1-3935-12	AP CRウェア 12110SW 白 L	4,230	4,400
3043	1-3935-13	AP CRウェア 12110SW 白2L	4,230	4,400
3043	1-3935-14	AP CRウェア 12110SW 白3L	4,230	4,400
3043	1-3935-15	AP CRウェア 12110SW 白4L	4,230	4,400
3043	1-3935-16	AP CRウェア 12110SW 白5L	4,230	4,400
3043	1-3936-11	AP CRウェア 12110SB 青 M	4,230	4,400
3043	1-3936-12	AP CRウェア 12110SB 青 L	4,230	4,400
3043	1-3936-13	AP CRウェア 12110SB 青2L	4,230	4,400
3043	1-3936-14	AP CRウェア 12110SB 青3L	4,230	4,400
3043	1-3936-15	AP CRウェア 12110SB 青4L	4,230	4,400
3043	1-3936-16	AP CRウェア 12110SB 青5L	4,230	4,400
3043	3-430-11	APCRウェア12110SW白M洗浄済	4,500	5,200
3043	3-430-12	APCRウェア12110SW白L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-430-13	APCRウェア12110SW白2L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-430-14	APCRウェア12110SW白3L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-430-15	APCRウェア12110SW白4L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-430-16	APCRウェア12110SW白5L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-432-11	APCRウェア12110SB青M洗浄済	4,500	5,200
3043	3-432-12	APCRウェア12110SB青L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-432-13	APCRウェア12110SB青2L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-432-14	APCRウェア12110SB青3L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-432-15	APCRウェア12110SB青4L洗浄済	4,500	5,200
3043	3-432-16	APCRウェア12110SB青5L洗浄済	4,500	5,200
3043	4-397-01	スーツ 12110SW 白 M 22.0	9,950	10,500
3043	4-397-02	スーツ 12110SW 白 M 22.5	9,950	10,500
3043	4-397-03	スーツ 12110SW 白 M 23.0	9,950	10,500
3043	4-397-04	スーツ 12110SW 白 M 23.5	9,950	10,500
3043	4-397-05	スーツ 12110SW 白 M 24.0	9,950	10,500
3043	4-397-06	スーツ 12110SW 白 M 24.5	9,950	10,500
3043	4-397-07	スーツ 12110SW 白 M 25.0	9,950	10,500
3043	4-397-08	スーツ 12110SW 白 M 25.5	9,950	10,500
3043	4-397-09	スーツ 12110SW 白 M 26.0	9,950	10,500
3043	4-397-10	スーツ 12110SW 白 M 26.5	9,950	10,500
3043	4-397-11	スーツ 12110SW 白 M 27.0	9,950	10,500
3043	4-397-12	スーツ 12110SW 白 M 27.5	9,950	10,500
3043	4-397-13	スーツ 12110SW 白 M 28.0	9,950	10,500
3043	4-397-14	スーツ 12110SW 白 M 29.0	9,950	10,500
3043	4-398-01	スーツ 12110SW 白 L 22.0	9,950	10,500
3043	4-398-02	スーツ 12110SW 白 L 22.5	9,950	10,500
3043	4-398-03	スーツ 12110SW 白 L 23.0	9,950	10,500
3043	4-398-04	スーツ 12110SW 白 L 23.5	9,950	10,500
3043	4-398-05	スーツ 12110SW 白 L 24.0	9,950	10,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3043	4-398-06	スーツ 12110SW 白 L 24.5	9,950	10,500
3043	4-398-07	スーツ 12110SW 白 L 25.0	9,950	10,500
3043	4-398-08	スーツ 12110SW 白 L 25.5	9,950	10,500
3043	4-398-09	スーツ 12110SW 白 L 26.0	9,950	10,500
3043	4-398-10	スーツ 12110SW 白 L 26.5	9,950	10,500
3043	4-398-11	スーツ 12110SW 白 L 27.0	9,950	10,500
3043	4-398-12	スーツ 12110SW 白 L 27.5	9,950	10,500
3043	4-398-13	スーツ 12110SW 白 L 28.0	9,950	10,500
3043	4-398-14	スーツ 12110SW 白 L 29.0	9,950	10,500
3043	4-399-01	スーツ 12110SW 白 2L 22.0	9,950	10,500
3043	4-399-02	スーツ 12110SW 白 2L 22.5	9,950	10,500
3043	4-399-03	スーツ 12110SW 白 2L 23.0	9,950	10,500
3043	4-399-04	スーツ 12110SW 白 2L 23.5	9,950	10,500
3043	4-399-05	スーツ 12110SW 白 2L 24.0	9,950	10,500
3043	4-399-06	スーツ 12110SW 白 2L 24.5	9,950	10,500
3043	4-399-07	スーツ 12110SW 白 2L 25.0	9,950	10,500
3043	4-399-08	スーツ 12110SW 白 2L 25.5	9,950	10,500
3043	4-399-09	スーツ 12110SW 白 2L 26.0	9,950	10,500
3043	4-399-10	スーツ 12110SW 白 2L 26.5	9,950	10,500
3043	4-399-11	スーツ 12110SW 白 2L 27.0	9,950	10,500
3043	4-399-12	スーツ 12110SW 白 2L 27.5	9,950	10,500
3043	4-399-13	スーツ 12110SW 白 2L 28.0	9,950	10,500
3043	4-399-14	スーツ 12110SW 白 2L 29.0	9,950	10,500
3043	4-400-01	スーツ 12110SW 白 3L 22.0	9,950	10,500
3043	4-400-02	スーツ 12110SW 白 3L 22.5	9,950	10,500
3043	4-400-03	スーツ 12110SW 白 3L 23.0	9,950	10,500
3043	4-400-04	スーツ 12110SW 白 3L 23.5	9,950	10,500
3043	4-400-05	スーツ 12110SW 白 3L 24.0	9,950	10,500
3043	4-400-06	スーツ 12110SW 白 3L 24.5	9,950	10,500
3043	4-400-07	スーツ 12110SW 白 3L 25.0	9,950	10,500
3043	4-400-08	スーツ 12110SW 白 3L 25.5	9,950	10,500
3043	4-400-09	スーツ 12110SW 白 3L 26.0	9,950	10,500
3043	4-400-10	スーツ 12110SW 白 3L 26.5	9,950	10,500
3043	4-400-11	スーツ 12110SW 白 3L 27.0	9,950	10,500
3043	4-400-12	スーツ 12110SW 白 3L 27.5	9,950	10,500
3043	4-400-13	スーツ 12110SW 白 3L 28.0	9,950	10,500
3043	4-400-14	スーツ 12110SW 白 3L 29.0	9,950	10,500
3043	4-401-01	スーツ 12110SW 白 4L 22.0	9,950	10,500
3043	4-401-02	スーツ 12110SW 白 4L 22.5	9,950	10,500
3043	4-401-03	スーツ 12110SW 白 4L 23.0	9,950	10,500
3043	4-401-04	スーツ 12110SW 白 4L 23.5	9,950	10,500
3043	4-401-05	スーツ 12110SW 白 4L 24.0	9,950	10,500
3043	4-401-06	スーツ 12110SW 白 4L 24.5	9,950	10,500
3043	4-401-07	スーツ 12110SW 白 4L 25.0	9,950	10,500
3043	4-401-08	スーツ 12110SW 白 4L 25.5	9,950	10,500
3043	4-401-09	スーツ 12110SW 白 4L 26.0	9,950	10,500
3043	4-401-10	スーツ 12110SW 白 4L 26.5	9,950	10,500
3043	4-401-11	スーツ 12110SW 白 4L 27.0	9,950	10,500
3043	4-401-12	スーツ 12110SW 白 4L 27.5	9,950	10,500
3043	4-401-13	スーツ 12110SW 白 4L 28.0	9,950	10,500
3043	4-401-14	スーツ 12110SW 白 4L 29.0	9,950	10,500
3043	4-402-01	スーツ 12110SB 青 M 22.0	9,950	10,500
3043	4-402-02	スーツ 12110SB 青 M 22.5	9,950	10,500
3043	4-402-03	スーツ 12110SB 青 M 23.0	9,950	10,500
3043	4-402-04	スーツ 12110SB 青 M 23.5	9,950	10,500
3043	4-402-05	スーツ 12110SB 青 M 24.0	9,950	10,500
3043	4-402-06	スーツ 12110SB 青 M 24.5	9,950	10,500
3043	4-402-07	スーツ 12110SB 青 M 25.0	9,950	10,500
3043	4-402-08	スーツ 12110SB 青 M 25.5	9,950	10,500
3043	4-402-09	スーツ 12110SB 青 M 26.0	9,950	10,500
3043	4-402-10	スーツ 12110SB 青 M 26.5	9,950	10,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3043	4-402-11	スーツ 12110SB 青 M 27.0	9,950	10,500
3043	4-402-12	スーツ 12110SB 青 M 27.5	9,950	10,500
3043	4-402-13	スーツ 12110SB 青 M 28.0	9,950	10,500
3043	4-402-14	スーツ 12110SB 青 M 29.0	9,950	10,500
3043	4-403-01	スーツ 12110SB 青 L 22.0	9,950	10,500
3043	4-403-02	スーツ 12110SB 青 L 22.5	9,950	10,500
3043	4-403-03	スーツ 12110SB 青 L 23.0	9,950	10,500
3043	4-403-04	スーツ 12110SB 青 L 23.5	9,950	10,500
3043	4-403-05	スーツ 12110SB 青 L 24.0	9,950	10,500
3043	4-403-06	スーツ 12110SB 青 L 24.5	9,950	10,500
3043	4-403-07	スーツ 12110SB 青 L 25.0	9,950	10,500
3043	4-403-08	スーツ 12110SB 青 L 25.5	9,950	10,500
3043	4-403-09	スーツ 12110SB 青 L 26.0	9,950	10,500
3043	4-403-10	スーツ 12110SB 青 L 26.5	9,950	10,500
3043	4-403-11	スーツ 12110SB 青 L 27.0	9,950	10,500
3043	4-403-12	スーツ 12110SB 青 L 27.5	9,950	10,500
3043	4-403-13	スーツ 12110SB 青 L 28.0	9,950	10,500
3043	4-403-14	スーツ 12110SB 青 L 29.0	9,950	10,500
3043	4-404-01	スーツ 12110SB青 2L 22.0	9,950	10,500
3043	4-404-02	スーツ 12110SB青 2L 22.5	9,950	10,500
3043	4-404-03	スーツ 12110SB青 2L 23.0	9,950	10,500
3043	4-404-04	スーツ 12110SB青 2L 23.5	9,950	10,500
3043	4-404-05	スーツ 12110SB青 2L 24.0	9,950	10,500
3043	4-404-06	スーツ 12110SB青 2L 24.5	9,950	10,500
3043	4-404-07	スーツ 12110SB青 2L 25.0	9,950	10,500
3043	4-404-08	スーツ 12110SB青 2L 25.5	9,950	10,500
3043	4-404-09	スーツ 12110SB青 2L 26.0	9,950	10,500
3043	4-404-10	スーツ 12110SB青 2L 26.5	9,950	10,500
3043	4-404-11	スーツ 12110SB青 2L 27.0	9,950	10,500
3043	4-404-12	スーツ 12110SB青 2L 27.5	9,950	10,500
3043	4-404-13	スーツ 12110SB青 2L 28.0	9,950	10,500
3043	4-404-14	スーツ 12110SB青 2L 29.0	9,950	10,500
3043	4-405-01	スーツ 12110SB青 3L 22.0	9,950	10,500
3043	4-405-02	スーツ 12110SB青 3L 22.5	9,950	10,500
3043	4-405-03	スーツ 12110SB青 3L 23.0	9,950	10,500
3043	4-405-04	スーツ 12110SB青 3L 23.5	9,950	10,500
3043	4-405-05	スーツ 12110SB青 3L 24.0	9,950	10,500
3043	4-405-06	スーツ 12110SB青 3L 24.5	9,950	10,500
3043	4-405-07	スーツ 12110SB青 3L 25.0	9,950	10,500
3043	4-405-08	スーツ 12110SB青 3L 25.5	9,950	10,500
3043	4-405-09	スーツ 12110SB青 3L 26.0	9,950	10,500
3043	4-405-10	スーツ 12110SB青 3L 26.5	9,950	10,500
3043	4-405-11	スーツ 12110SB青 3L 27.0	9,950	10,500
3043	4-405-12	スーツ 12110SB青 3L 27.5	9,950	10,500
3043	4-405-13	スーツ 12110SB青 3L 28.0	9,950	10,500
3043	4-405-14	スーツ 12110SB青 3L 29.0	9,950	10,500
3043	4-406-01	スーツ 12110SB青 4L 22.0	9,950	10,500
3043	4-406-02	スーツ 12110SB青 4L 22.5	9,950	10,500
3043	4-406-03	スーツ 12110SB青 4L 23.0	9,950	10,500
3043	4-406-04	スーツ 12110SB青 4L 23.5	9,950	10,500
3043	4-406-05	スーツ 12110SB青 4L 24.0	9,950	10,500
3043	4-406-06	スーツ 12110SB青 4L 24.5	9,950	10,500
3043	4-406-07	スーツ 12110SB青 4L 25.0	9,950	10,500
3043	4-406-08	スーツ 12110SB青 4L 25.5	9,950	10,500
3043	4-406-09	スーツ 12110SB青 4L 26.0	9,950	10,500
3043	4-406-10	スーツ 12110SB青 4L 26.5	9,950	10,500
3043	4-406-11	スーツ 12110SB青 4L 27.0	9,950	10,500
3043	4-406-12	スーツ 12110SB青 4L 27.5	9,950	10,500
3043	4-406-13	スーツ 12110SB青 4L 28.0	9,950	10,500
3043	4-406-14	スーツ 12110SB青 4L 29.0	9,950	10,500
3043	2-4938-01	APCRウェア10312W 白 M	5,100	5,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3043	2-4938-02	APCRウェア10312W 白 L	5,100	5,300
3043	2-4938-03	APCRウェア10312W 白 2L	5,100	5,300
3043	2-4938-04	APCRウェア10312W 白 3L	5,100	5,300
3043	2-4938-05	APCRウェア10312W 白 4L	5,100	5,300
3044	4-1070-01	アズピュア涼感クリーンウェア S	4,500	4,800
3044	4-1070-02	アズピュア涼感クリーンウェア M	4,500	4,800
3044	4-1070-03	アズピュア涼感クリーンウェア L	4,500	4,800
3044	4-1070-04	アズピュア涼感クリーンウェア 2L	4,500	4,800
3044	4-1070-05	アズピュア涼感クリーンウェア 3L	4,500	4,800
3044	4-1070-06	アズピュア涼感クリーンウェア 4L	4,500	4,800
3044	4-1069-01	アズピュア涼感クリーンフード S	1,540	1,630
3044	4-1069-02	アズピュア涼感クリーンフード M	1,540	1,630
3044	4-1069-03	アズピュア涼感クリーンフード L	1,540	1,630
3046	3-435-01	無塵衣・AS199C 4L 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-435-02	無塵衣・AS199C 3L 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-435-03	無塵衣・AS199C LL 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-435-04	無塵衣・AS199C L 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-435-05	無塵衣・AS199C M 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-435-06	無塵衣・AS199C S 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-437-06	無塵衣・AS199C青 4L 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-437-05	無塵衣・AS199C青 3L 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-437-04	無塵衣・AS199C青 LL 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-437-03	無塵衣・AS199C青 L 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-437-02	無塵衣・AS199C青 M 洗淨済	6,450	6,650
3046	3-437-01	無塵衣・AS199C青 S 洗淨済	6,450	6,650
3047	4-2924-06	無塵衣・AS197C 4L 洗淨済	7,900	8,190
3047	4-2924-05	無塵衣・AS197C 3L 洗淨済	7,900	8,190
3047	4-2924-04	無塵衣・AS197C LL 洗淨済	7,900	8,190
3047	4-2924-03	無塵衣・AS197C L 洗淨済	7,900	8,190
3047	4-2924-02	無塵衣・AS197C M 洗淨済	7,900	8,190
3047	4-2924-01	無塵衣・AS197C S 洗淨済	7,900	8,190
3050	2-4928-01	APクリーンジャケット SSJW 白 M	2,240	2,340
3050	2-4928-02	APクリーンジャケット SSJW 白 L	2,240	2,340
3050	2-4928-03	APクリーンジャケットSSJW 白 2L	2,240	2,340
3050	2-4928-04	APクリーンジャケットSSJW 白 3L	2,240	2,340
3050	2-4928-05	APクリーンジャケットSSJW 白 4L	2,240	2,340
3050	2-4931-01	APクリーンジャケット SSJB 青 M	2,240	2,340
3050	2-4931-02	APクリーンジャケット SSJB 青 L	2,240	2,340
3050	2-4931-03	APクリーンジャケットSSJB 青 2L	2,240	2,340
3050	2-4931-04	APクリーンジャケットSSJB 青 3L	2,240	2,340
3050	2-4931-05	APクリーンジャケットSSJB 青 4L	2,240	2,340
3050	2-4930-01	APクリーンジャケット SSJG 緑 M	2,240	2,340
3050	2-4930-02	APクリーンジャケット SSJG 緑 L	2,240	2,340
3050	2-4930-03	APクリーンジャケットSSJG 緑 2L	2,240	2,340
3050	2-4930-04	APクリーンジャケットSSJG 緑 3L	2,240	2,340
3050	2-4930-05	APクリーンジャケットSSJG 緑 4L	2,240	2,340
3050	2-4929-01	APクリーンジャケットSSJピンク M	2,240	2,340
3050	2-4929-03	APクリーンジャケットSSJピンク2L	2,240	2,340
3050	2-4929-05	APクリーンジャケットSSJピンク4L	2,240	2,340
3050	2-4932-01	APクリーンパンツ SSPW 白 M	1,870	1,950
3050	2-4932-02	APクリーンパンツ SSPW 白 L	1,870	1,950
3050	2-4932-03	APクリーンパンツ SSPW 白 2L	1,870	1,950
3050	2-4932-04	APクリーンパンツ SSPW 白 3L	1,870	1,950
3050	2-4932-05	APクリーンパンツ SSPW 白 4L	1,870	1,950
3050	2-4935-01	APクリーンパンツ SSPB 青 M	1,870	1,950
3050	2-4935-02	APクリーンパンツ SSPB 青 L	1,870	1,950
3050	2-4935-03	APクリーンパンツ SSPB 青 2L	1,870	1,950
3050	2-4935-04	APクリーンパンツ SSPB 青 3L	1,870	1,950
3050	2-4935-05	APクリーンパンツ SSPB 青 4L	1,870	1,950
3050	2-4934-01	APクリーンパンツ SSPG 緑 M	1,870	1,950
3050	2-4934-02	APクリーンパンツ SSPG 緑 L	1,870	1,950

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3050	2-4934-03	APクリーンパンツ SSPG 緑 2L	1,870	1,950
3050	2-4934-04	APクリーンパンツ SSPG 緑 3L	1,870	1,950
3050	2-4934-05	APクリーンパンツ SSPG 緑 4L	1,870	1,950
3050	2-4933-01	APクリーンパンツ SSPP ピンク M	1,870	1,950
3050	2-4933-02	APクリーンパンツ SSPP ピンク L	1,870	1,950
3050	2-4933-04	APクリーンパンツ SSPP ピンク3L	1,870	1,950
3051	4-2922-01	SC101-XL 洗浄済 CR上着・立襟	3,600	2,420
3051	4-2922-02	SC101-L 洗浄済 CR上着・立襟	3,600	2,420
3051	4-2922-03	SC101-M 洗浄済 CR上着・立襟	3,600	2,420
3051	4-2922-04	SC101-S 洗浄済 CR上着・立襟	3,600	2,420
3051	4-2959-01	CFKC101-XL 洗浄済 CRズボン	2,300	1,600
3051	4-2959-02	CFKC101-L 洗浄済 CRズボン	2,300	1,600
3051	4-2959-03	CFKC101-M 洗浄済 CRズボン	2,300	1,600
3051	4-2959-04	CFKC101-S 洗浄済 CRズボン	2,300	1,600
3051	4-2921-01	SC202-XL 洗浄済 CRコート立襟	3,700	2,540
3051	4-2921-02	SC202-L 洗浄済 CRコート立襟	3,700	2,540
3051	4-2921-03	SC202-M 洗浄済 CRコート立襟	3,700	2,540
3051	4-2921-04	SC202-S 洗浄済 CRコート立襟	3,700	2,540
3052	4-1067-02	オートクレーブ対応クリーンジャケット L	2,900	3,000
3052	4-1067-03	オートクレーブ対応クリーンジャケット2L	2,900	3,000
3052	4-1067-04	オートクレーブ対応クリーンジャケット3L	2,900	3,000
3052	4-1067-05	オートクレーブ対応クリーンジャケット4L	2,900	3,000
3052	4-1068-01	オートクレーブ対応クリーンジャケット M	2,900	3,000
3052	4-1068-03	オートクレーブ対応クリーンジャケット2L	2,900	3,000
3052	4-1068-05	オートクレーブ対応クリーンジャケット4L	2,900	3,000
3052	4-1065-01	オートクレーブ対応クリーンパンツ M	3,600	3,750
3052	4-1065-02	オートクレーブ対応クリーンパンツ L	3,600	3,750
3052	4-1065-03	オートクレーブ対応クリーンパンツ 2L	3,600	3,750
3052	4-1065-04	オートクレーブ対応クリーンパンツ 3L	3,600	3,750
3052	4-1065-05	オートクレーブ対応クリーンパンツ 4L	3,600	3,750
3052	4-1066-05	オートクレーブ対応クリーンパンツ 4L	3,600	3,750
3052	4-1063-01	オートクレーブ対応クリーンフード M	1,500	1,570
3052	4-1063-02	オートクレーブ対応クリーンフード L	1,500	1,570
3052	4-1064-01	オートクレーブ対応クリーンフード M	1,500	1,570
3052	9-1003-01	クリーンルーム用セット 7680M	3,440	3,600
3052	9-1003-02	クリーンルーム用セット 7680L	3,440	3,600
3052	9-1003-03	クリーンルーム用セット 7680LL	3,440	3,600
3054	2-4946-01	APCRフード SH2W 白S	1,750	1,820
3054	2-4947-01	APCRフード SH2W 白L	1,750	1,820
3054	2-4946-04	APCRフード SH2B 青S	1,750	1,820
3054	2-4947-04	APCRフード SH2B 青L	1,750	1,820
3054	1-2315-01	APクリーンスーツ用フードSHW 白 S	1,850	1,930
3054	1-2315-02	APクリーンスーツ用フードSHW 白 M	1,850	1,930
3054	1-2315-03	APクリーンスーツ用フードSHW 白 L	1,850	1,930
3054	1-2315-04	APクリーンスーツ用フードSHW白 2L	1,850	1,930
3054	1-2315-05	APクリーンスーツ用フードSHW白 3L	1,850	1,930
3054	1-2315-06	APクリーンスーツ用フードSHW白 4L	1,850	1,930
3054	1-2315-07	APクリーンスーツ用フードSHW白 5L	1,850	1,930
3054	1-2318-01	APクリーンスーツ用フード SHB青 S	1,850	1,930
3054	1-2318-02	APクリーンスーツ用フード SHB青 M	1,850	1,930
3054	1-2318-03	APクリーンスーツ用フード SHB青 L	1,850	1,930
3054	1-2318-04	APクリーンスーツ用フードSHB青 2L	1,850	1,930
3054	1-2318-05	APクリーンスーツ用フードSHB青 3L	1,850	1,930
3054	1-2318-06	APクリーンスーツ用フードSHB青 4L	1,850	1,930
3054	1-2318-07	APクリーンスーツ用フードSHB青 5L	1,850	1,930
3054	1-2316-07	APクリーンスーツ用フードSHP桃 5L	1,850	1,930
3055	9-1038-01	マジック付きフード PA1203 L	2,250	2,900
3055	9-1038-02	マジック付きフード PA1203 M	2,250	2,900
3055	9-1038-11	マジック付フードPA1203 ブルー L	2,250	2,900
3055	9-1038-12	マジック付フードPA1203 ブルー M	2,250	2,900
3055	9-1037-01	マジック付きフード PA1322 L	2,200	2,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3055	9-1037-02	マジック付きフード PA1322 M	2,200	2,800
3055	9-1037-11	マジック付フードPA1322 ブルー L	2,200	2,800
3055	9-1036-01	フェイスカバーフード PA1211 L	2,300	2,700
3055	9-1036-02	フェイスカバーフード PA1211 M	2,300	2,700
3055	9-1036-11	フェイスカバーフードPA1211ブルーL	2,300	2,700
3055	9-1036-12	フェイスカバーフードPA1211ブルーM	2,300	2,700
3055	9-4008-01	バイオクリーンフード PA1361 M	2,500	2,800
3055	9-4008-02	バイオクリーンフード PA1361 L	2,500	2,800
3055	9-4008-03	バイオクリーンフード PA1362 M	2,200	2,800
3055	9-4008-04	バイオクリーンフード PA1362 L	2,200	2,800
3056	2-4936-01	APクリーンルームキャップSCW 白	560	590
3056	2-4936-04	APクリーンルームキャップSCB 青	560	590
3056	2-4936-03	APクリーンルームキャップSCG 緑	560	590
3056	2-4936-02	APクリーンルームキャップSCP 桃	560	590
3056	2-5183-01	APクッションキャップ M 白	900	950
3056	2-5183-02	APクッションキャップ L 白	900	950
3056	2-5184-01	APクッションキャップ M 青	900	950
3056	2-5184-02	APクッションキャップ L 青	900	950
3058	1-1784-11	エコミー汗取りパッド吸汗バンド 百枚	3,100	3,300
3059	9-1039-01	マスク PA-2303	580	780
3061	1-7869-01	423ヘルメット	370	410
3062	1-029-01	メガネ SCC SN-730PET-AF	2,720	2,870
3062	1-028-01	メガネ SCC SN-727PET-AF	4,400	4,800
3062	1-9162-01	CR携帯電話ホルダーA型	2,500	2,700
3062	1-9162-02	CR携帯電話ホルダーB型	1,100	1,300
3062	1-9162-03	CRモバイルホルダー PA8M	2,200	2,400
3062	1-9162-04	CRメンテナンスバッグ	4,900	5,300
3063	3-9916-01	静電対策ネームカードホルダー 35011	250	280
3064	4-3064-01	SD-SB 透明ショルダーバッグ	3,900	4,300
3064	3-5418-01	透明ウエストポーチMKB-T1	2,300	2,500
3064	3-6134-01	ショルダーバッグGM-002-0ホワイト	2,000	2,200
3064	3-6134-02	ショルダーバッグGM-002-1ブルー	2,000	2,200
3066	1-2272-21	APクリーンブーツTCB-SN22.0	3,590	3,800
3066	1-2272-22	APクリーンブーツTCB-SN22.5	3,590	3,800
3066	1-2272-23	APクリーンブーツTCB-SN23.0	3,590	3,800
3066	1-2272-24	APクリーンブーツTCB-SN23.5	3,590	3,800
3066	1-2272-25	APクリーンブーツTCB-SN24.0	3,590	3,800
3066	1-2272-26	APクリーンブーツTCB-SN24.5	3,590	3,800
3066	1-2272-27	APクリーンブーツTCB-SN25.0	3,590	3,800
3066	1-2272-28	APクリーンブーツTCB-SN25.5	3,590	3,800
3066	1-2272-29	APクリーンブーツTCB-SN26.0	3,590	3,800
3066	1-2272-30	APクリーンブーツTCB-SN26.5	3,590	3,800
3066	1-2272-31	APクリーンブーツTCB-SN27.0	3,590	3,800
3066	1-2272-32	APクリーンブーツTCB-SN27.5	3,590	3,800
3066	1-2272-33	APクリーンブーツTCB-SN28.0	3,590	3,800
3066	1-2272-35	APクリーンブーツTCB-SN29.0	3,590	3,800
3066	4-2958-01	クリーンブーツTCB-SN22 洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-02	クリーンブーツTCB-SN22.5洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-03	クリーンブーツTCB-SN23 洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-06	クリーンブーツTCB-SN24.5洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-08	クリーンブーツTCB-SN25.5洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-09	クリーンブーツTCB-SN26 洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-12	クリーンブーツTCB-SN27.5洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-13	クリーンブーツTCB-SN28 洗淨済	3,850	4,400
3066	4-2958-14	クリーンブーツTCB-SN29 洗淨済	3,850	4,400
3066	1-2271-21	APクリーンブーツTCB-LN22.0	3,700	3,920
3066	1-2271-22	APクリーンブーツTCB-LN22.5	3,700	3,920
3066	1-2271-23	APクリーンブーツTCB-LN23.0	3,700	3,920
3066	1-2271-24	APクリーンブーツTCB-LN23.5	3,700	3,920
3066	1-2271-25	APクリーンブーツTCB-LN24.0	3,700	3,920
3066	1-2271-26	APクリーンブーツTCB-LN24.5	3,700	3,920

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3066	1-2271-27	APクリーンブーツTCB-LN25.0	3,700	3,920
3066	1-2271-28	APクリーンブーツTCB-LN25.5	3,700	3,920
3066	1-2271-29	APクリーンブーツTCB-LN26.0	3,700	3,920
3066	1-2271-30	APクリーンブーツTCB-LN26.5	3,700	3,920
3066	1-2271-31	APクリーンブーツTCB-LN27.0	3,700	3,920
3066	1-2271-32	APクリーンブーツTCB-LN27.5	3,700	3,920
3066	1-2271-33	APクリーンブーツTCB-LN28.0	3,700	3,920
3066	1-2271-35	APクリーンブーツTCB-LN29.0	3,700	3,920
3066	3-458-01	クリーンブーツTCB-LN23.0洗浄済	3,950	4,520
3066	3-458-03	クリーンブーツTCB-LN24.0洗浄済	3,950	4,520
3066	1-2269-41	APCR安全ブーツTCBS-LN21.0	5,900	6,200
3066	1-2269-42	APCR安全ブーツTCBS-LN22.0	5,900	6,200
3066	1-2269-43	APCR安全ブーツTCBS-LN22.5	5,900	6,200
3066	1-2269-44	APCR安全ブーツTCBS-LN23.5	5,900	6,200
3066	1-2269-45	APCR安全ブーツTCBS-LN24.0	5,900	6,200
3066	1-2269-46	APCR安全ブーツTCBS-LN25.0	5,900	6,200
3066	1-2269-47	APCR安全ブーツTCBS-LN25.5	5,900	6,200
3066	1-2269-48	APCR安全ブーツTCBS-LN26.5	5,900	6,200
3066	1-2269-49	APCR安全ブーツTCBS-LN27.0	5,900	6,200
3066	1-2269-50	APCR安全ブーツTCBS-LN28.0	5,900	6,200
3066	1-2269-51	APCR安全ブーツTCBS-LN28.5	5,900	6,200
3066	1-2269-52	APCR安全ブーツTCBS-LN29.5	5,900	6,200
3066	1-2269-53	APCR安全ブーツTCBS-LN30.0	5,900	6,200
3066	1-2269-54	APCR安全ブーツTCBS-LN31.0	5,900	6,200
3066	4-2919-01	クリーン安全靴TCBSLN21 洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-02	クリーン安全靴TCBSLN22 洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-04	クリーン安全靴TCBSLN23.5洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-05	クリーン安全靴TCBSLN24 洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-06	クリーン安全靴TCBSLN25 洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-11	クリーン安全靴TCBSLN28.5洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-13	クリーン安全靴TCBSLN30 洗浄済	6,500	6,770
3066	4-2919-14	クリーン安全靴TCBSLN31 洗浄済	6,500	6,770
3068	2-2144-21	AP静電安全シューズ SCSS 23.0	5,100	5,300
3068	2-2144-22	AP静電安全シューズ SCSS 23.5	5,100	5,300
3068	2-2144-23	AP静電安全シューズ SCSS 24.0	5,100	5,300
3068	2-2144-24	AP静電安全シューズ SCSS 24.5	5,100	5,300
3068	2-2144-25	AP静電安全シューズ SCSS 25.0	5,100	5,300
3068	2-2144-26	AP静電安全シューズ SCSS 25.5	5,100	5,300
3068	2-2144-27	AP静電安全シューズ SCSS 26.0	5,100	5,300
3068	2-2144-28	AP静電安全シューズ SCSS 26.5	5,100	5,300
3068	2-2144-29	AP静電安全シューズ SCSS 27.0	5,100	5,300
3068	2-2144-30	AP静電安全シューズ SCSS 27.5	5,100	5,300
3068	2-2144-31	AP静電安全シューズ SCSS 28.0	5,100	5,300
3068	2-2144-32	AP静電安全シューズ SCSS 29.0	5,100	5,300
3068	2-2144-33	AP静電安全シューズ SCSS 30.0	5,100	5,300
3068	4-2810-01	SD-11 22 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-02	SD-11 22.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-03	SD-11 23 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-04	SD-11 23.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-05	SD-11 24 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-06	SD-11 24.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-07	SD-11 25 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-08	SD-11 25.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-09	SD-11 26 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-10	SD-11 26.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-11	SD-11 27 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-12	SD-11 27.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-13	SD-11 28 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2810-14	SD-11 29 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-01	SD-22 22 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-02	SD-22 22.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3068	4-2811-03	SD-22 23 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-04	SD-22 23.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-05	SD-22 24 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-06	SD-22 24.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-07	SD-22 25 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-08	SD-22 25.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-09	SD-22 26 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-10	SD-22 26.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-11	SD-22 27 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-12	SD-22 27.5 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-13	SD-22 28 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3068	4-2811-14	SD-22 29 静電気帯電防止靴	5,500	5,950
3070	6-906-01	クリーンノールスーパーピュアL 50双入	12,000	12,600
3070	6-906-02	クリーンノールスーパーピュアM 50双入	12,000	12,600
3070	6-906-03	クリーンノールスーパーピュアS 50双入	12,000	12,600
3070	6-906-31	スーパーピュア ラテックスL 500双入	110,000	115,200
3070	6-906-32	スーパーピュア ラテックスM 500双入	110,000	115,200
3070	6-906-33	スーパーピュア ラテックスS 500双入	110,000	115,200
3072	6-906-11	クリーンノール手袋エコノタイプL500入	91,500	96,800
3072	6-906-12	クリーンノール手袋エコノタイプM500入	91,500	96,800
3072	6-906-13	クリーンノール手袋エコノタイプS500入	91,500	96,800
3072	6-906-21	クリーンノールラテックス手袋パウダー無L	9,850	10,400
3072	6-906-22	クリーンノールラテックス手袋パウダー無M	9,850	10,400
3072	6-906-23	クリーンノールラテックス手袋パウダー無S	9,850	10,400
3072	6-906-41	クリンノール ラテックス粉無 L 5百双	92,500	97,300
3072	6-906-42	クリンノール ラテックス粉無 M 5百双	92,500	97,300
3072	6-906-43	クリンノール ラテックス粉無 S 5百双	92,500	97,300
3073	8-5688-01	クリーンファーストニトリル L 100枚	5,300	4,700
3073	8-5688-02	クリーンファーストニトリル M 100枚	5,300	4,700
3073	8-5688-03	クリーンファーストニトリル S 100枚	5,300	4,700
3073	8-5688-51	クリーンファーストニトリル L 千枚	47,900	42,000
3073	8-5688-52	クリーンファーストニトリル M 千枚	47,900	42,000
3073	8-5688-53	クリーンファーストニトリル S 千枚	47,900	42,000
3074	8-5686-01	クリーンノールニトリル手袋 粉無L 百枚	4,100	3,500
3074	8-5686-02	クリーンノールニトリル手袋 粉無M 百枚	4,100	3,500
3074	8-5686-03	クリーンノールニトリル手袋 粉無S 百枚	4,100	3,500
3074	1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダ無青L 百枚	2,900	3,200
3074	1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダ無青M 百枚	2,900	3,200
3074	1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダ無青S 百枚	2,900	3,200
3074	8-5686-51	クリーンノールニトリルロングL1000枚	36,500	31,500
3074	8-5686-52	クリーンノールニトリルロングM1000枚	36,500	31,500
3074	8-5686-53	クリーンノールニトリルロングS1000枚	36,500	31,500
3074	1-2244-51	クリンノールニトリル手袋ロングL百枚十箱	25,700	28,800
3074	1-2244-52	クリンノールニトリル手袋ロングM百枚十箱	25,700	28,800
3074	1-2244-53	クリンノールニトリル手袋ロングS百枚十箱	25,700	28,800
3075	6-905-01	クリーンノール手袋PVCパウダ無L 百枚	1,950	2,000
3075	6-905-02	クリーンノール手袋PVCパウダ無M 百枚	1,950	2,000
3075	6-905-03	クリーンノール手袋PVCパウダ無S 百枚	1,950	2,000
3075	6-905-11	クリンノールPVCパウダーフリーL 千枚	17,800	18,000
3075	6-905-12	クリンノールPVCパウダーフリーM 千枚	17,800	18,000
3075	6-905-13	クリンノールPVCパウダーフリーS 千枚	17,800	18,000
3075	2-2124-04	APシームレスグローブSESL LL	3,400	3,740
3075	2-2124-01	APシームレスグローブSESL L 十双	3,400	3,740
3075	2-2124-02	APシームレスグローブSESL M 十双	3,400	3,740
3075	2-2124-03	APシームレスグローブSESL S 十双	3,400	3,740
3075	2-2124-05	APシームレスグローブSESL SS	3,400	3,740
3076	1-4295-01	APESDポリエステル手袋短 S 10双	1,960	2,050
3076	1-4295-03	APESDポリエステル手袋ショートL十双	1,960	2,050
3076	1-4295-04	AP ESDポリエステル手袋ショートLL	1,960	2,050
3076	1-4297-01	アズピュアPUラミネート手袋 S 10双	3,230	3,400
3076	1-4297-02	アズピュアPUラミネート手袋 M 10双	3,230	3,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3076	1-7318-03	ナノテククリーンAC E0100 L	7,200	8,100
3076	1-7319-02	ナノテククリーンAC E0110 M	7,800	8,700
3076	1-7319-03	ナノテククリーンAC E0110 L	7,800	8,700
3077	9-5305-01	無塵手袋 3096 S 10双	6,700	6,900
3077	9-5305-02	無塵手袋 3096 M 10双	6,700	6,900
3077	9-5305-03	無塵手袋 3096 L 10双	6,700	6,900
3077	9-5305-04	無塵手袋 3096 LL 10双	6,700	6,900
3077	7-416-01	無塵手袋 4096 LL 10双	5,550	5,750
3077	7-416-02	無塵手袋 4096 L 10双	5,550	5,750
3077	7-416-03	無塵手袋 4096 M 10双	5,550	5,750
3077	7-416-04	無塵手袋 4096 S 10双入	5,550	5,750
3077	7-416-05	無塵手袋 4096ロング LL 10双入	7,400	7,700
3077	7-416-06	無塵手袋 4096ロング L 10双入	7,400	7,700
3077	7-416-07	無塵手袋 4096ロング M 10双入	7,400	7,700
3077	7-416-08	無塵手袋 4096ロング S 10双入	7,400	7,700
3078	6-7570-01	クリーニンググローブFZ716CLL 10双	7,720	8,400
3078	6-7570-02	クリーニンググローブFZ716C 10入 L	7,720	8,400
3078	6-7570-03	クリーニンググローブFZ716C 10入 M	7,720	8,400
3078	6-7570-04	クリーニンググローブFZ716C 10入 S	7,720	8,400
3078	1-1825-01	被膜強化パームフィット B0501 S	300	330
3078	1-1825-02	被膜強化パームフィット B0501 M	300	330
3078	1-1825-03	被膜強化パームフィット B0501 L	300	330
3078	1-8746-01	ニューパームフィット手袋 B0510 S	300	310
3078	1-8746-02	ニューパームフィット手袋 B0510 M	300	310
3078	1-8746-03	ニューパームフィット手袋 B0510 L	300	310
3078	1-1582-01	フィットロング手袋B0615L 20枚	2,500	2,750
3078	1-1582-02	フィットロング手袋B0615M 20枚	2,500	2,750
3078	1-7174-01	APロングPUコートナイロン手袋指先LL	2,530	2,960
3078	1-7174-02	APロングPUコートナイロン手袋指先 L	2,530	2,960
3078	1-7174-03	APロングPUコートナイロン手袋指先 M	2,530	2,960
3078	1-7174-04	APロングPUコートナイロン手袋指先 S	2,530	2,960
3078	1-7175-01	APロングPUナイロン手袋パーム LL	2,760	3,220
3078	1-7175-02	APロングPUコートナイロン手袋パームL	2,760	3,220
3078	1-7175-03	APロングPUコートナイロン手袋パームM	2,760	3,220
3078	1-7175-04	APロングPUコートナイロン手袋パームS	2,760	3,220
3079	7-051-31	トップフィット手袋B0601 L	280	330
3079	7-051-32	トップフィット手袋B0601 M	280	330
3079	7-051-33	トップフィット手袋B0601 S	280	330
3079	7-658-02	パームフィット手袋B0500 S	290	350
3079	7-658-01	パームフィット手袋B0500 M	290	350
3079	7-658-03	パームフィット手袋B0500 L	290	350
3079	1-7653-02	パームフィット手袋 ブラックB0500S	290	350
3079	1-7653-01	パームフィット手袋 ブラックB0500M	290	350
3079	1-7653-03	パームフィット手袋 ブラックB0500L	290	350
3080	1-4824-01	AP耐熱切創保護手袋 AP-9	7,000	9,100
3080	1-4825-01	AP耐熱切創保護手袋 AP-17	12,000	14,500
3082	1-4293-01	APインナー手袋フリーミドルカット10双	1,780	2,100
3082	1-4294-01	アズピュアインナー手袋指先有リS 10双	1,600	1,870
3082	1-4294-02	アズピュアインナー手袋指先有リM 10双	1,600	1,870
3082	1-4294-03	アズピュアインナー手袋指先有リL 10双	1,600	1,870
3082	1-4294-04	アズピュアインナー手袋指先有LL 10双	1,600	1,870
3082	1-9180-01	クリーンインナーグローブNHG-11CP	2,200	2,450
3083	9-888-01	ラボランサニメント手袋スタンダーL11箱	7,700	8,400
3083	9-888-02	ラボランサニメント手袋スタンダーM11箱	7,700	8,400
3083	9-888-03	ラボランサニメント手袋スタンダーS11箱	7,700	8,400
3083	9-889-01	ラボランサニメント手袋エンボスL11箱	9,000	9,700
3083	9-889-02	ラボランサニメント手袋エンボスM11箱	9,000	9,700
3083	9-889-03	ラボランサニメント手袋エンボスS11箱	9,000	9,700
3083	7-418-01	サニメント手袋(ポリパック)L 千枚	6,950	7,550
3083	7-418-02	サニメント手袋(ポリパック)M 千枚	6,950	7,550
3083	7-419-01	サニメント手袋(ポリパック)エンボスL	8,450	9,150

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3083	7-419-02	サニメント手袋(ポリパック)エンボスM	8,450	9,150
3083	1-4904-01	サニメント手袋外エンボス百枚S 11箱	4,200	4,600
3083	1-4904-02	サニメント手袋外エンボス百枚M 11箱	4,200	4,600
3083	1-4904-03	サニメント手袋外エンボス百枚L 11箱	4,200	4,600
3083	1-4903-01	ラボランサニメント手袋 スタンダードS	4,900	5,400
3083	1-4903-02	ラボランサニメント手袋 スタンダードM	4,900	5,400
3083	1-4903-03	ラボランサニメント手袋 スタンダードL	4,900	5,400
3084	2-2123-01	APESDライン手袋 ANDL-3F L	1,150	1,220
3084	2-2123-02	APESDライン手袋 ANDL-3F M	1,150	1,220
3084	2-2123-03	APESDライン手袋 ANDL-3F S	1,150	1,220
3087	9-5612-31	制電ラインパーム手袋A0170 S	580	530
3087	3-6423-11	耐切創導電手袋DCPG-300ESDXL	1,300	1,400
3087	3-6423-12	耐切創導電手袋 DCPG-300ESDL	1,300	1,400
3087	3-6423-13	耐切創導電手袋 DCPG-300ESDM	1,300	1,400
3087	3-6423-14	耐切創導電手袋 DCPG-300ESDS	1,300	1,400
3087	3-6424-11	耐切創導電手袋DCPGG300ESDXL	1,480	1,600
3087	3-6424-12	耐切創導電手袋DCPGG-300ESDL	1,480	1,600
3087	3-6424-13	耐切創導電手袋DCPGG-300ESDM	1,480	1,600
3087	3-6424-14	耐切創導電手袋DCPGG-300ESDS	1,480	1,600
3089	1-4828-53	アズピュアプロブレアII 4インチ 百枚	4,600	4,900
3089	1-4828-51	アズピュアプロブレアII 6インチ 百枚	12,800	13,600
3089	1-4828-52	アズピュアプロブレアII 9インチ 百枚	15,300	16,200
3089	3-3412-01	アズピュアプロブレアLW4インチ 3百枚	6,800	7,100
3089	3-3412-02	アズピュアプロブレアLW6インチ150枚	4,950	5,200
3089	3-3412-03	アズピュアプロブレアLW9インチ150枚	9,460	9,900
3089	1-3928-51	APクリーンルームワイパーII 6×6百枚	9,400	9,800
3089	1-3928-52	APクリーンルームワイパーII 9×9百枚	11,800	12,300
3089	4-3067-01	GW67ST0980 ガンマワイブ	4,500	5,100
3089	4-3067-02	GW67. ST. 25 ガンマワイブ	8,500	10,400
3089	4-3067-03	GW67. ST. 60 ガンマワイブ	11,000	13,300
3090	1-3927-53	APポリエステルワイパー AP404H	36,700	38,400
3090	1-3927-51	APポリエステルワイパー AP606H	37,600	39,300
3090	1-3927-52	APポリエステルワイパー AP909H	33,700	35,200
3091	4-2893-01	SPSWSE. 0909. 10 ポレックス	4,000	4,700
3091	4-2893-02	SPSWSE. 1212. 10. ポレックス	10,000	11,800
3097	1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー AP5509	47,000	49,300
3099	4-2894-01	SSP55000524LE ワイパー	4,200	4,400
3103	4-1071-01	AP汎用ワイパーアブセル	2,210	2,310
3103	4-755-01	スポンジクリーンワイパー ブロックタイプ	620	1,000
3103	4-755-02	スポンジクリンワイパ シートタイプ 5枚	2,300	2,900
3104	7-653-02	コットンシーガル R-50 3000枚	18,000	18,700
3104	7-653-11	コットンシーガル 200×200 二千枚	16,000	16,600
3105	9-5302-01	ルビセルクリーン RK1600 10入	6,400	7,050
3105	9-5302-02	ルビセルクリーン RK1625 40入	6,800	7,750
3105	7-087-05	アルコパッドCT806 80入	4,900	5,300
3106	7-093-09	クリーンステック CT813 25入	4,900	5,600
3108	2-883-01	スワブHJ-2326 500本	3,800	4,000
3108	2-883-03	スワブHJ-2317 500本	5,700	6,100
3108	2-883-04	スワブHJ-2435 500本	6,900	7,400
3108	2-883-06	スワブHJ-3329 25本	430	460
3108	2-884-02	スワブHJ-2637 100本	6,100	6,500
3114	1-8080-01	プロフェッショナルウェアクリーナー160	780	940
3114	1-8080-02	プロフェッショナルウェアクリーナー 80	690	800
3115	1-3864-01	クリーンローラーHC-03B 5P	15,000	18,000
3115	1-3864-02	クリーンローラーHC-03CB 5P	27,000	33,200
3115	1-3864-04	クリーンローラーHC-73/450	15,000	18,000
3115	1-3864-05	クリーンローラーHC-715/110	30,000	34,700
3115	1-3864-06	クリーンローラーHC-730/110	38,000	42,200
3115	1-3864-11	転写用粘着シート DMR-2535	10,000	11,600
3115	1-3864-12	転写粘着シート設置台 DMB-7	13,000	14,800
3116	1-4833-01	APハンドクリーナーII APDCR-K6	21,200	22,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3116	1-4833-03	APハンドクリーナーⅡ APDCR-5A	5,000	5,250
3116	3-4911-01	静電防止転写シート E3030-1010	900	1,100
3116	3-4911-02	静電防止転写シート E3030-2010	1,800	2,100
3116	3-4911-03	静電防止転写シート E3030-2525	5,600	6,000
3116	3-4911-04	静電防止転写シート E3030-2550	11,200	12,000
3117	2-9669-01	ポータブルエアーシャワーKAS-P04	350,000	388,000
3117	2-9669-02	ポータブルエアーシャワーKAS-P08	390,000	434,000
3117	2-9669-05	ポータブルエアーシャワーKAS-IP08	470,000	510,000
3117	2-9669-06	ポータブルエアーシャワーKAS-P13	615,000	699,000
3117	3-1390-21	エアシャワー PSAS-T81PSL-E	727,000	816,000
3117	3-1390-22	エアシャワー PSAS-T91PSL-E	981,000	1,091,000
3117	3-1390-25	エアシャワーPSAS-T81PLSL-E	891,000	998,000
3117	3-1390-26	エアシャワーPSAS-T161PSL-S	1,280,000	1,364,000
3119	6-7081-02	AS-10M用紙パックフィルター10枚入	4,800	5,500
3119	6-7081-03	AS-10M用特殊コーティングフィルター	5,500	6,300
3119	6-7081-04	AS-10M用マイクロフィルター	15,000	17,000
3120	1-7574-01	HEPAフィルター掃除機35857	80,700	82,300
3121	2-2657-01	ベンコットモップ モップセット60cm	30,250	31,700
3121	2-2657-02	ベンコットモップ モップセットS45cm	28,600	30,100
3121	2-4925-01	ライトモップCL-352-560-0	6,800	7,000
3121	2-4925-02	ワイパー AS0926 240枚	21,500	22,600
3121	1-7184-01	アズピュアモップハンドル MC-03	11,900	12,500
3121	1-7184-13	アズピュアプロブレアⅡモップTP2-M	4,100	4,350
3123	9-5315-01	クリーンルーム用ゴミ袋 45L 10枚入	410	450
3123	1-7279-51	アズピュアプロブレアクロスⅡ 10枚	5,200	5,500
3125	1-4737-71	AP帯電防止粘着マット 4590 白	19,600	20,600
3125	1-4737-72	AP帯電防止粘着マット 6090 白	24,100	25,300
3125	1-4737-73	AP帯電防止粘着マット 60120 白	33,300	35,000
3125	1-4737-74	AP帯電防止粘着マット 4590 青	19,600	20,600
3125	1-4737-75	AP帯電防止粘着マット 6090 青	24,100	25,300
3125	1-4737-76	AP帯電防止粘着マット 60120 青	33,300	35,000
3126	2-4909-01	エコミー粘着マット450×900 青	9,450	10,000
3126	2-4909-02	エコミー粘着マット600×900 青	15,800	16,700
3126	2-4909-03	エコミー粘着マット600×1200 青	24,000	25,400
3126	2-4910-01	エコミー粘着マット450×900 白	9,450	10,000
3126	2-4910-02	エコミー粘着マット600×900 白	15,800	16,700
3126	2-4910-03	エコミー粘着マット600×1200 白	24,000	25,400
3127	1-3456-21	エコクリーン粘着マットMAT3SLA09	3,800	4,400
3127	1-3456-22	エコクリーン粘着マットMAT3SLA12	5,000	5,800
3127	1-3456-23	エコクリーン粘着マットMAT6SLA09	7,000	7,500
3127	1-3456-24	エコクリーン粘着マットMAT6SLA12	9,000	9,500
3128	2-2148-11	APエアシャワー用粘着シート	2,870	2,960
3128	2-2148-12	APエアシャワー用粘着シート強粘白 1箱	2,900	2,960
3128	1-1418-01	導電疲労軽減マットKJ-3S	6,740	7,200
3128	1-1418-02	導電疲労軽減マットKJ-3M	13,500	13,800
3128	1-666-01	ESD疲労軽減エルゴマット20.012	40,000	42,300
3133	2-4940-02	滅菌クリーンペーパー A4 白 10袋	30,500	32,000
3137	4-3095-01	アルミバインダー A4・縦	3,700	4,000
3137	4-3095-02	アルミバインダー B4・縦	4,900	5,000
3137	4-3095-03	アルミバインダー A3・縦	5,500	5,670
3137	4-3095-04	アルミバインダー A4・横	3,700	4,000
3137	4-3095-05	アルミバインダー B4・横	4,900	5,000
3137	4-3095-06	アルミバインダー A3・横	5,500	5,670
3137	4-1220-01	AS-A4E アルミバインダー A4・縦	2,100	2,200
3137	4-1220-02	AS-B4E アルミバインダー B4・縦	3,000	3,100
3137	4-1220-03	AS-A3E アルミバインダー A3・縦	3,500	3,700
3137	4-1220-04	AS-A4S アルミバインダー A4・横	2,100	2,200
3137	4-1220-05	AS-B4S アルミバインダー B4・横	3,000	3,100
3137	4-1220-06	AS-A3S アルミバインダー A3・横	3,500	3,700
3137	4-2704-11	ステンレスバインダー A4・縦	4,400	4,650
3137	4-2704-12	ステンレスバインダー A4・横	4,400	4,650

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3142	4-924-01	ネジ口瓶2070 M/100SCC白	1,750	1,870
3142	4-924-02	ネジ口瓶2070 M/250SCC白	2,050	2,180
3142	4-924-03	ネジ口瓶2070 M/500SCC白	3,000	3,180
3142	4-924-04	ネジ口瓶2070 M/1000SCC白	3,650	3,880
3142	4-925-01	ネジ口瓶2070 M/100SCC褐色	2,750	3,160
3142	4-925-02	ネジ口瓶2070 M/250SCC褐色	3,200	3,670
3142	4-925-03	ネジ口瓶2070 M/500SCC褐色	5,150	5,920
3142	4-925-04	ネジ口瓶2070 M/1000SCC褐色	6,050	6,960
3143	7-2214-01	グッドボーイ 100ml SCC 5本	1,320	1,380
3143	7-2214-02	グッドボーイ 250ml SCC	1,550	1,600
3143	7-2214-03	グッドボーイ 500ml SCC 2本	860	890
3143	7-2214-04	グッドボーイ 1000ml SCC	600	620
3143	7-2214-05	グッドボーイ 2000ml SCC	1,320	1,360
3143	1-983-01	グッドボーイ褐色瓶SCC100ml 5本	1,500	1,550
3143	1-983-02	グッドボーイ褐色瓶 SCC250ml	1,800	1,850
3143	1-983-03	グッドボーイ褐色瓶SCC500ml 2本	970	1,000
3143	1-983-04	グッドボーイ褐色瓶 SCC1L	660	680
3143	1-983-05	グッドボーイ褐色瓶 SCC2L	1,250	1,300
3144	7-2103-01	SCC ビックボーイ細口びん 100ml	3,000	3,300
3144	7-2103-02	SCC ビックボーイ細口びん 250ml	4,300	4,800
3144	7-2103-03	SCC ビックボーイ細口びん 500ml	6,100	6,400
3144	7-2103-05	SCC ビックボーイ広口びん 100ml	4,600	5,200
3144	7-2103-06	SCC ビックボーイ広口びん 250ml	6,400	7,200
3144	7-2103-07	SCC ビックボーイ広口びん 500ml	8,400	9,400
3144	7-2103-08	SCC ビックボーイ広口びん1000ml	13,400	14,800
3145	2-7701-01	ピュアボトル KN-421 5L 10本	19,000	19,300
3145	2-7701-02	ピュアボトル KM-331 10L 4本	11,900	12,100
3145	2-7701-03	ピュアボトル KK-137 16L 4本	12,400	12,700
3145	2-7701-04	ピュアボトルKK-116-820L 4本	12,400	12,700
3145	7-2106-06	SCC 細口洗浄瓶 250ml	6,100	6,700
3145	7-2106-07	SCC 細口洗浄瓶 500ml	8,300	8,900
3146	2-4906-01	ディスポカップ SCCV-100 20本	1,880	1,900
3146	2-4906-02	ディスポカップ SCCV-150 20本	2,000	2,050
3146	2-4906-03	ディスポカップ SCCV-200	2,400	2,450
3146	2-4906-04	ディスポカップ SCCV-300 20本	3,400	3,450
3146	2-4906-05	ディスポカップ SCCV-500 20本	3,500	3,550
3146	2-4906-06	ディスポカップ SCCV-1000	2,700	2,750
3147	4-2960-01	150丸細 ミクロスパーテルSCC	2,400	2,730
3147	4-2960-02	180丸細 ミクロスパーテルSCC	2,700	3,090
3147	4-2960-03	180丸太 ミクロスパーテルSCC	4,000	4,670
3148	1-9997-01	デスクトップイオンブローア-AS-18	40,000	42,000
3148	2-2161-01	アズピュアイオナイザー AIN-CDC	57,000	59,800
3149	2-932-01	静電気除去ブローア-SIB-1DC	30,000	32,000
3149	2-932-02	静電気除去ブローア-SIB-10DC	37,000	39,000
3151	1-4906-11	静電気除去ブローア PC	61,100	67,300
3151	1-4968-11	静電気除去ブローア XC	69,700	76,800
3154	9-1004-11	静電気除去エアガン TG-3	137,000	151,000
3154	9-1004-21	エアガン用交換フィルター 2個	19,600	21,800
3154	9-1004-22	静電気除去エアガン用ハンガーキット	1,700	2,100
3154	1-5293-11	イオンエアコンプレッサーIC-3-SET	192,000	210,000
3155	1-8995-01	静電気測定器 YC-102	57,000	75,000
3155	6-7990-12	静電気測定器FMX-004	78,000	86,000
3157	3-9193-01	放電検知器 CTM082	182,000	184,000
3158	1-4277-72	APリストストラップⅡポリエステルバンド	6,400	8,000
3160	3-6721-01	リストストラップ WBCR-18Blue	540	570
3160	3-6721-02	リストストラップWBCR-18Black	540	570
3160	3-6723-01	リストストラップ WBR-Blue	1,400	1,500
3160	3-6723-02	リストストラップ WBR-Black	1,400	1,500
3161	4-811-01	グラウンドコード GD-07A	960	1,000
3161	4-811-02	グラウンドコード GD-07B	960	1,000
3161	3-9361-01	静電アースコード 3043S	1,570	1,590

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3161	3-9361-02	静電アースコード 3043	1,840	1,860
3161	3-9361-03	静電アースコード 3040	2,350	2,370
3162	4-2080-01	JS-100 クリア除電シート	1,620	1,680
3162	4-2080-02	JS-50 クリア除電シート	1,550	1,580
3163	1-8964-01	簡易型アースプレート EEP-1	3,400	3,700
3163	1-8769-02	簡易型アースプレートPCB-LAE線付き	4,200	4,300
3163	1-8769-01	簡易型アースプレートPCB-LAE線なし	3,200	3,500
3163	1-9085-01	静電気衝撃防止ハイテクラバー	480	630
3164	1-3002-01	AP導電性指サックス カット 1440個	6,000	6,200
3164	1-3002-02	AP導電性指サックM カット 1440個	6,000	6,200
3164	1-3924-01	AP導電性指サックス ロール 1440個	6,900	7,100
3164	1-3924-02	AP導電性指サックM ロール 1440個	6,900	7,100
3164	1-3924-03	AP導電性指サックL ロール 1440個	6,900	7,100
3165	3-6395-01	ノンパウダー指サックロールL 1440個	7,400	7,800
3165	3-6395-02	ノンパウダー指サックロールM 1440個	7,400	7,800
3165	3-6395-03	ノンパウダー指サックロールS 1440個	7,400	7,800
3166	4-835-01	アズピュア防塵ESD手袋ショート3L	7,100	7,400
3166	4-835-02	アズピュア防塵ESD手袋ショートLL	7,100	7,400
3166	4-835-03	アズピュア防塵ESD手袋ショートL	7,100	7,400
3166	4-835-04	アズピュア防塵ESD手袋ショートML	7,100	7,400
3166	4-835-05	アズピュア防塵ESD手袋ショートM	7,100	7,400
3166	4-835-06	アズピュア防塵ESD手袋ショートS	7,100	7,400
3166	4-835-07	アズピュア防塵ESD手袋ショートSS	7,100	7,400
3166	4-836-01	アズピュア防塵ESD手袋ロング3L	7,400	8,100
3166	4-836-02	アズピュア防塵ESD手袋ロングLL	7,400	8,100
3166	4-836-03	アズピュア防塵ESD手袋ロングL	7,400	8,100
3166	4-836-04	アズピュア防塵ESD手袋ロングML	7,400	8,100
3166	4-836-05	アズピュア防塵ESD手袋ロングM	7,400	8,100
3166	4-836-06	アズピュア防塵ESD手袋ロングS	7,400	8,100
3166	4-836-07	アズピュア防塵ESD手袋ロングSS	7,400	8,100
3167	3-9150-01	ESDフリース XS	13,000	14,200
3167	3-9150-02	ESDフリース S	13,000	14,200
3167	3-9150-03	ESDフリース M	13,000	14,200
3167	3-9150-04	ESDフリース L	13,000	14,200
3167	3-9150-05	ESDフリース XL	13,000	14,200
3168	3-8671-01	ESD作業用マット CCT-400	16,000	19,800
3169	62-2977-93	STAC800-1-1 静電気除去マット	3,400	3,800
3169	62-2977-94	STAC800-2-1 静電気除去マット	5,700	6,600
3169	62-2977-95	STAC800-3-1 静電気除去マット	8,000	9,200
3170	1-9104-01	導電カットマット SCM9060	7,800	8,300
3170	1-9104-02	導電カットマット SCM6045	4,800	5,300
3170	1-9104-03	導電カットマット SCM3030 10枚	9,800	10,400
3171	1-1440-01	エコミー導電マット6102 緑色	22,200	23,800
3171	1-1440-02	エコミー導電マット6102 灰色	22,200	23,800
3171	1-1441-01	エコミー導電マット9102 緑色	33,200	35,600
3171	1-1441-02	エコミー導電マット9102 灰色	33,200	35,600
3171	1-1469-01	エコミー導電マット12102 緑色	44,200	47,400
3171	1-1469-02	エコミー導電マット12102 灰色	44,200	47,400
3172	3-1733-01	アズピュアESDシート1210GR-A	46,100	47,100
3173	9-1046-01	静電気帯電防止マットRELE2-G-t2	83,000	92,100
3173	9-1046-02	静電気帯電防止マットRELE2-M-t2	83,000	92,100
3173	9-1046-04	静電気帯電防止マットRELE2-M-t3	110,000	122,800
3174	1-5115-13	グリッド10m AP導電性PVCシート	14,900	15,400
3174	1-5115-14	クリア10m AP導電性PVCシート	17,200	17,800
3174	1-5115-01	アズピュア導電性PVCシート グリッド	35,100	36,800
3174	1-5115-12	アズピュア導電性PVCシート クリア	42,100	44,100
3174	4-472-11	非帯電PVCシート グリッド3003	29,000	31,000
3175	4-1993-01	1370×0.1×50帯電防止Rフィルム	30,700	33,000
3175	4-1993-02	1370×0.3×30帯電防止Rフィルム	55,200	59,200
3175	4-1992-01	1830×0.1×50m帯電防止フィルム	42,500	45,000
3175	4-1992-02	1370×0.3×30m帯電防止フィルム	57,000	60,800

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3175	4-1992-03	1830×0.3×30m帯電防止フィルム	76,500	81,000
3175	1-327-01	帯電防止PVCシート透明	60,600	63,600
3175	1-327-02	帯電防止PVCシートUVイエロー	68,200	71,600
3175	2-1132-01	アルترون 静電防止0.1	20,500	22,500
3175	2-1132-02	アルترون 静電防止0.2	39,500	43,500
3175	2-1133-01	アルترون 静電防炎10-9 1.5仕様	75,500	83,000
3175	2-1133-02	アルترون 静電防炎10-9 1.4仕様	127,000	140,000
3176	1-9210-01	帯電防止カーテン TB03-9018HM	14,000	15,500
3176	1-9210-02	帯電防止カーテン TB03-9018MJ	17,500	19,000
3176	7-131-02	10m セイデンF	24,000	25,400
3176	7-131-01	セイデンF 1370×30m×0.3	62,400	66,800
3176	1-9112-01	セイデンクリスタル1830×50×0.1	69,000	74,250
3176	1-9112-02	セイデンクリスタル1370×30×0.3	63,000	68,000
3176	1-9112-03	セイデンクリスタル1830×30×0.3	89,000	95,500
3176	1-9112-04	セイデンクリスタル1370×20×0.5	72,000	77,300
3176	1-9112-05	セイデンクリスタル1370×30×0.3	80,200	86,200
3176	1-9112-06	セイデンクリスタル1370×30×0.3	80,200	86,200
3176	1-9112-07	セイデンクリスタル1070×30×0.3	60,000	64,400
3176	1-9112-08	セイデンクリスタル1370×30×0.3	78,000	83,700
3177	9-5005-01	帯電防止・紫外線遮蔽フィルム透明	44,000	46,900
3177	9-5005-02	帯電防止・紫外線遮蔽フィルムオレンジ	44,000	46,900
3177	9-5005-03	帯電防止・紫外線遮蔽フィルムスモーク	44,000	46,900
3177	9-5005-04	帯電防止・紫外線遮蔽フィルムダークグレー	44,000	46,900
3178	2-2680-01	静電気シールディングバッグ 4×6 百枚	4,880	6,400
3178	2-2680-02	静電気シールディング袋10×12 百枚	16,300	21,400
3178	2-2680-03	静電気シールディング袋12×18 百枚	24,400	32,000
3178	2-2680-04	静電気シールディングバッグ8×12 百枚	6,400	8,480
3178	2-2680-05	静電袋SCS2000防湿11×15 百枚	8,320	11,400
3179	3-6923-06	シールド袋ジッパ付758ST112 百枚	10,900	11,600
3179	3-6924-06	バッグ接着シール付758ST1010百枚	8,700	9,200
3179	3-6924-07	バッグ接着シール付758ST0060百枚	12,800	13,600
3179	3-6920-01	ESDシールド袋295ST1023 百枚	2,040	2,200
3179	3-6920-02	ESDシールド袋295ST1035 百枚	2,020	2,150
3179	3-6920-04	ESDシールド袋295ST1058 百枚	4,030	4,300
3179	3-6920-05	ESDシールド袋295ST1068 百枚	4,300	4,600
3179	3-6921-02	ESDシールド袋 295ST035 百枚	4,400	4,700
3179	3-6921-03	ESDシールド袋 295ST046 百枚	4,960	5,300
3179	3-6921-04	ESDシールド袋 295ST058 百枚	6,780	7,200
3179	3-6921-06	ESDシールド袋 295ST610 百枚	8,720	9,300
3179	3-6921-08	ESDシールド袋 295ST812 百枚	13,000	13,800
3179	3-6921-12	ESDシールド袋295ST3218 百枚	24,700	26,300
3179	6-8335-01	静電気防止バッグジッパー 13215	6,000	6,800
3179	6-8335-02	静電気防止バッグジッパー 13245	10,500	11,300
3179	6-8335-03	静電気防止バッグジッパー 13265	15,700	17,000
3179	6-8335-04	静電気防止バッグジッパー 13275	18,900	22,200
3179	6-8335-05	静電気防止バッグジッパー 13305	28,300	30,900
3179	6-8335-06	静電気防止バッグジッパー 13325	50,600	54,600
3179	6-8336-01	静電気防止バッグオープン型13020	4,300	4,800
3179	6-8336-02	静電気防止バッグオープン型13050	7,600	8,300
3179	6-8336-03	静電気防止バッグオープン型13070	10,500	11,500
3179	6-8336-04	静電気防止バッグオープン型13080	13,800	14,900
3179	6-8336-05	静電気防止バッグオープン型13115	18,000	19,900
3179	6-8336-06	静電気防止バッグオープン型13135	40,500	44,700
3181	2-3303-01	精密部品保管搬送ケース CPKS5510	700	730
3181	2-3303-02	精密部品保管搬送ケース CPKS7515	980	1,020
3181	2-3303-03	精密部品保管搬送ケース CPKS8512	1,260	1,310
3181	1-9408-21	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)1N	4,600	4,850
3181	1-9408-22	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)2N	7,600	8,000
3181	1-9408-23	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)3N	6,600	7,000
3181	1-9408-24	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)4N	8,400	8,900
3181	1-9408-25	ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)5N	4,300	4,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3183	3-6551-01	導電パーツボックス CPB-1	580	620
3183	3-6551-02	導電パーツボックス CPB-2	980	1,050
3183	3-6551-04	導電パーツボックス CPB-4	1,900	2,000
3183	1-9124-01	導電プラダンYPD80433シート10枚	5,100	5,500
3183	1-9124-02	導電プラダンYP80213仕切り板20枚	7,000	7,350
3183	1-9124-03	導電プラダン YPH-A4 箱	18,000	18,600
3184	3-8058-04	クリーンフォームMK-CPF 10mm厚	16,500	17,600
3184	3-8058-05	クリーンフォームMK-CPF 20mm厚	27,500	28,800
3185	1-7445-01	導電コンテナ 導電L-2-II	2,750	3,030
3186	2-2396-01	導電タイプコンテナ ECPZ1	9,400	10,590
3186	2-2396-02	導電タイプコンテナ ECPZ2	3,990	4,510
3186	2-2396-03	導電タイプコンテナ ECPZ3	7,410	8,380
3186	2-2396-04	導電タイプコンテナ ECPZ4	1,840	2,090
3186	2-2396-05	導電タイプコンテナ ECPZ5	1,630	1,880
3186	2-2396-06	導電タイプコンテナ ECPZ8	820	950
3186	2-2396-11	導電タイプコンテナ フタ ECPZFAC	4,110	4,640
3186	3-6552-01	導電トレイ CT-1	1,000	1,080
3186	3-6552-02	導電トレイ CT-2	1,700	1,800
3188	3-1569-01	導電性バランスディッシュ黒BDC1 千枚	9,400	10,300
3188	3-1569-02	導電性バランスディッシュ黒BDC2 千枚	18,200	20,000
3188	3-1569-03	導電性バランスディッシュ(黒)BDC-3	26,800	29,000
3188	1-8498-04	ESD基板ホルダー F-36 10個	30,300	47,000
3190	1-6312-11	除電ブラシFU768000XMB-BL	2,300	2,550
3190	1-6312-12	除電ブラシFU768000XMB-P	2,300	2,550
3190	1-9201-01	静電気除去ブラシ STAC140	7,400	8,500
3190	1-9201-02	静電気除去ブラシ STAC180	11,000	12,600
3190	1-9201-03	静電気除去ブラシ STAC141	8,600	10,200
3190	1-9201-04	静電気除去ブラシ STAC181	12,900	14,600
3190	62-2977-85	STAC165 静電気除去ブラシ	7,800	8,800
3190	62-2977-86	STAC166 静電気除去ブラシ	8,400	9,600
3190	62-2977-90	STAC404 静電気除去ブラシ	9,200	10,200
3190	62-2977-91	STAC203 静電気除去ブラシ	6,800	7,600
3190	62-2977-92	STAC3000 静電気除去ブラシ	18,900	21,800
3190	9-5657-01	静電気除去ブラシSTAC169柄付コバン	13,300	15,600
3190	9-5657-02	静電気除去ブラシSTAC169Bコバン型	10,300	11,800
3190	9-5657-03	静電気除去ブラシSTAC17 ハケ型	2,700	3,200
3190	9-5657-04	静電気除去ブラシSTAC16竹曲柄(小)	3,900	4,500
3190	9-5657-05	静電気除去ブラシSTAC55竹曲柄(大)	4,700	5,400
3191	4-815-01	静電気除去ブラシ SERB-01	560	600
3191	4-815-02	静電気除去ブラシ SERB-02	670	700
3191	4-815-03	静電気除去ブラシ SERB-03	800	840
3191	4-815-04	静電気除去ブラシ SERB-R01	540	570
3191	4-815-05	静電気除去ブラシ SERB-R02	680	720
3191	4-815-06	静電気除去ブラシ SERB-F01	720	760
3191	9-5656-04	静電気除去ブラシ STAC99ミニハケ型	1,000	1,100
3191	9-5656-01	静電気除去ブラシ STAC14 ハケ型	3,200	3,600
3191	9-5656-02	静電気除去ブラシSTAC33コンパクト型	2,900	3,400
3191	9-5656-03	静電気除去ブラシ STAC200ハンド型	12,600	14,500
3191	62-2977-76	STAC14-S 静電気除去ブラシ	4,200	4,900
3193	3-6441-01	ESDプローブ MPT1RCP	1,900	2,000
3193	3-6441-02	ESDプローブ MPT2CP	1,900	2,000
3193	3-6441-03	ESDプローブ MPT3CP	1,900	2,000
3193	1-8906-01	静電気除去ワイピングクロス S	1,100	1,320
3193	1-8906-02	静電気除去ワイピングクロス M	3,600	4,400
3193	1-8906-03	静電気除去ワイピングクロス L	8,000	8,800
3193	61-3378-15	デンキトール(R)ワイパー	1,700	1,870
3194	61-3378-16	デンキトール(R)粘着テープ	2,600	2,860
3195	3-9148-01	大容量導電ペール	14,000	15,300
3198	7-177-19	ウェハーキャリアーK K-15	10,600	11,800
3198	7-177-20	ウェハーキャリアーK K-20	11,600	12,800
3198	7-177-01	ウェハーキャリアー KM-20	10,900	12,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3198	7-177-02	ウェハーキャリアー KM-25	12,700	15,400
3198	7-177-03	ウェハーキャリアー KM-25-51	16,400	34,000
3198	3-393-01	ウェハーキャリアSCC KM-20	13,000	14,700
3198	3-393-02	ウェハーキャリアSCC KM-30	15,200	17,100
3198	3-393-03	ウェハーキャリアSCC KM-40N	23,400	26,400
3198	7-177-28	ウェハーキャリアー KM-30P	2,300	2,600
3198	7-177-04	ウェハーキャリアー KM-30	12,700	14,400
3198	7-177-05	ウェハーキャリアー KM-30N	14,000	16,500
3199	7-177-07	ウェハーキャリアー KM-40MBP	2,300	2,500
3199	6-7987-40	ウェハーキャリア CW-04KE	35,000	38,500
3199	7-177-06	ウェハーキャリアー KM-40N	20,300	23,000
3199	7-177-08	ウェハーキャリアー KM-40NA	20,400	23,100
3199	7-177-09	ウェハーキャリアー KM-50NA	36,200	41,000
3199	1-8301-01	ウェハーキャリア KM-1201-A2	348,700	385,000
3200	7-177-26	ウェハーキャリアー KM-60PA2	4,900	5,400
3200	1-8302-02	ウェハーキャリア KM-627NE-SH	13,000	14,100
3200	1-8302-04	ウェハーキャリアKM-610NE-A2	13,700	14,900
3200	7-177-10	ウェハーキャリアー KM-60NA	54,000	60,600
3200	6-7987-08	ウェハーキャリア 150KM-60NM	61,700	75,300
3200	6-7987-16	ウェハーキャリア150KM-615-A1	51,000	56,400
3200	1-8302-03	ウェハーキャリア KM-834NE-H	25,300	27,400
3200	1-8302-05	ウェハーキャリアKM-854NE-H4	69,700	74,900
3200	7-177-11	ウェハーキャリアー KM-80NA	98,000	109,000
3200	6-7987-04	ウェハーキャリア200KM-822-A1	95,800	107,000
3201	7-177-13	角型キャリアーMASK 50MASK	17,300	19,700
3201	7-177-14	角型キャリアーMASK 60MASK	17,500	19,500
3201	7-177-15	角型キャリアーMASK 100MASK	27,600	30,400
3201	7-177-16	角型キャリアーMASK 125MASK	34,600	38,500
3201	2-933-01	ウェハーキャリアCWC-2P	980	1,020
3201	2-933-02	ウェハーキャリアCWC-4P	1,900	1,980
3201	1-8204-11	キャリアK198-80MB-97C02	103,000	111,240
3201	1-8204-12	キャリア K182-60MB-97C02	65,000	70,200
3201	1-8204-04	キャリア A182-60MB-0215	61,500	66,400
3201	2-4996-01	保管用ボックスCB-404TX	13,900	15,500
3201	2-4996-02	保管用ボックスCB-5605TX	14,700	16,100
3201	2-4996-03	保管用ボックスCB-804TX	19,700	22,400
3201	3-6949-01	キャリアボックスA18920090715	7,800	8,500
3201	3-6950-01	キャリアボックスA18930090715	13,100	14,200
3201	3-6951-01	キャリアボックスA18940090715	15,400	16,700
3201	3-6949-11	キャリアボックスE94251011403	54,700	59,100
3202	6-7987-52	キャリングボックス200用WIN-200	13,500	15,800
3202	6-7987-53	キャリングボックス150用CP-60	9,200	10,100
3202	6-7987-62	キャリングボックス CP-20	1,200	1,350
3202	3-395-03	SHIPPINGボックスSCCCP-20SCC	3,200	3,400
3202	2-4997-11	ウェハーキャリアKT-3004A-4	53,200	58,520
3202	7-177-18	太陽電池用角型キャリアー AM-100	28,500	31,400
3202	1-8205-01	キャリア AC-101-0603	10,000	10,800
3204	1-8206-01	シッパE400-276-1010615	22,400	24,200
3204	1-8206-02	シッパE400-085-101-0615	14,200	15,400
3204	1-8206-03	シッパE400-380-101-0615	24,600	26,600
3204	9-3035-01	ディッパー D14-0215	12,100	13,100
3204	9-3035-02	ディッパー D11-0215	9,730	10,500
3204	7-178-01	ハンドルH HM-20	6,900	7,750
3204	7-178-02	ハンドルH HM-25	6,900	7,750
3204	7-178-03	ハンドルH HM-30	7,300	8,200
3204	7-178-04	ハンドルH HM-40	8,000	8,800
3204	7-178-05	ハンドルH HM-50	10,800	11,900
3204	7-178-13	ハンドルHS HM-60	15,200	16,900
3204	6-7987-46	ハンドルHM-80 (200用)	79,200	89,100
3204	3-394-01	ハンドルH SCC HM-20 SCC	8,900	9,900
3204	3-394-02	ハンドルH SCC HM-30 SCC	9,300	10,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3204	3-394-03	ハンドルH SCC HM-40 SCC	10,200	11,200
3204	7-177-25	Kシリーズ用ハンドル H-01	3,900	4,500
3204	7-178-07	ハンドルH HS-40	8,600	9,500
3206	9-3051-01	ウェハートレーH22-60-0615	960	1,040
3206	9-3051-02	トレイ用カバー H22-601-0615	960	1,040
3206	9-3051-03	スプリング H22-602-0615	570	620
3206	9-3052-01	ウェハートレーH22-50-0615	570	620
3206	9-3052-02	トレイ用カバー H22-501-0615	720	780
3206	9-3052-03	スプリング H22-502-0615	580	630
3206	9-3053-01	ウェハートレーH22-40JP-0615	480	520
3206	9-3053-02	トレイ用カバーH22-401JP0615	520	560
3206	9-3053-03	スプリング H22-402JP0615	300	330
3206	9-3054-01	ウェハートレー H22-35-0615	880	950
3206	9-3054-02	トレイ用カバー H22-351-0615	1,210	1,310
3206	9-3054-03	スプリング H22-352-0615	1,040	1,130
3206	9-3055-01	ウェハートレーH22-30JP-0615	510	550
3206	9-3055-02	ウェハーカバーH22-301JP0615	660	720
3206	9-3055-03	スプリング H22-302JP0615	260	290
3206	9-3056-01	ウェハートレーH22-25JP-0615	550	590
3206	9-3056-02	トレイ用カバー H22-251-0615	460	500
3206	9-3056-03	スプリング H22-252-0615	560	610
3206	9-3057-01	ウェハートレーH22-20JP-0615	560	610
3206	9-3057-02	トレイ用カバーH22-201JP0615	270	290
3206	9-3057-03	スプリング H22-202JP0615	220	240
3206	9-3058-01	ウェハートレーH22-15JP-0615	370	400
3206	9-3058-02	トレイ用カバーH22-151JP0615	370	400
3206	9-3058-03	スプリング H22-152JP0615	260	280
3206	9-3059-01	ウェハートレーH22-10-0615	180	200
3206	9-3059-02	ウェハートレーH22-101-0615	180	190
3206	9-3059-03	トレイ用スプリングH221020815	3,050	3,300
3206	9-2327-01	ウェハートレーSCC H22-40セット	1,730	1,810
3206	9-2327-02	ウェハートレーSCC H22-30セット	1,810	1,900
3206	9-2327-03	ウェハートレーSCC H22-50セット	2,990	3,200
3206	9-2327-05	H-22-10ST ウェハートレーSCC	1,250	1,310
3206	9-2327-06	H-22-15ST ウェハートレーSCC	1,000	1,040
3206	9-2327-07	H-22-20ST ウェハートレーSCC	1,000	1,040
3206	9-2327-08	H-22-60ST ウェハートレーSCC	2,950	3,240
3207	1-4463-01	シッパー H93-40-101-1116	3,030	3,300
3207	1-4463-02	シッパー H93-50-101-1116	3,700	4,000
3207	1-4463-03	シッパー H93-60-101-1116	3,930	4,250
3207	9-3051-04	ウェハートレーH93801011116	4,200	4,550
3207	1-4463-04	シッパーH93-120-101-1116	48,600	52,500
3207	1-4463-05	交換用クッション H93-100A	8,740	9,500
3207	1-5390-04	マスクパッケージ B8030-0211	4,300	4,650
3207	1-5390-15	マスクパッケージ B8040-0411	5,200	5,620
3207	1-5390-16	マスクパッケージ B8040-0511	4,500	4,860
3207	1-5390-01	マスクパッケージ B8050-0611	4,300	4,650
3207	1-5390-02	マスクパッケージ B8060-0600	4,100	4,430
3207	1-5390-03	マスクパッケージ B8070-0111	6,300	6,800
3207	2-4995-01	シングルウェハーケース SC-300	13,400	14,800
3208	2-067-01	洗浄用フラワーキャリア小	9,200	10,000
3208	2-067-02	洗浄用フラワーキャリア中	9,400	10,400
3208	2-067-03	洗浄用フラワーキャリア大	9,600	10,800
3208	2-067-11	洗浄用フラワーキャリア専用ハンドル	5,000	5,600
3208	1-9181-11	ハイクリーンポリ規格袋1A号 250枚	23,500	24,700
3208	1-9181-12	ハイクリーンポリ規格袋2A号 250枚	26,500	27,900
3208	1-9181-13	ハイクリーンポリ規格袋3A号 250枚	31,500	33,200
3208	1-9181-14	ハイクリーンポリ規格袋5A号 100枚	23,500	24,700
3208	1-9181-15	ハイクリーンポリ規格袋7A号 100枚	34,000	35,800
3213	7-594-23	チップT75028VES	38,400	46,400
3216	6-7905-80	ピンセットNo. 0-TNF	6,000	6,400

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3216	6-7905-05	MEISTERピンセット 0-SA	4,100	4,400
3216	2-5149-01	ピンセット AXALO-AXAL	7,800	8,500
3216	6-7905-02	MEISTERピンセット 00-TNF	7,100	7,400
3216	6-7905-03	MEISTERピンセット 00-SA	4,200	4,500
3216	6-7905-10	MEISTERピンセット 00C-TNF	5,100	5,300
3216	6-7905-11	MEISTERピンセット 00C-SA	4,200	4,500
3216	6-7905-07	MEISTERピンセット 00B-TNF	5,900	6,100
3216	6-7905-08	MEISTERピンセット 00B-SA	4,800	5,100
3216	6-7905-13	MEISTERピンセット 0C9-TNF	6,000	6,200
3216	6-7905-14	MEISTERピンセット 0C9-SA	4,100	4,400
3216	6-7905-16	MEISTERピンセット0C11-TNF	5,900	6,100
3216	6-7905-17	MEISTERピンセット 0C11-SA	4,800	5,100
3216	2-5149-06	ピンセット AXALOC11-AXAL	7,500	8,200
3216	6-7905-24	MEISTERピンセット 1-TNF	5,700	6,100
3216	6-7905-25	MEISTERピンセット 1-SA	3,800	4,100
3216	2-5149-07	ピンセット AXAL1-AXAL	7,500	8,200
3216	6-7905-33	MEISTERピンセット 2-TNF	5,900	6,300
3216	6-7905-34	MEISTERピンセット 2-SA	4,800	5,100
3216	2-5149-08	ピンセット AXAL2-AXAL	7,600	8,300
3216	6-7905-53	MEISTERピンセット 2A-TNF	6,000	6,400
3216	6-7905-54	MEISTERピンセット 2A-SA	3,900	4,200
3216	2-5149-09	ピンセット AXAL2A-AXAL	8,600	9,400
3217	6-7905-27	MEISTERピンセット 3-TNF	6,000	6,400
3217	6-7905-28	MEISTERピンセット 3-SA	4,100	4,400
3217	2-5149-10	ピンセット AXAL3-AXAL	7,800	8,500
3217	6-7905-30	MEISTERピンセット 3C-TNF	6,000	6,400
3217	6-7905-31	MEISTERピンセット 3C-SA	4,100	4,400
3217	2-5149-11	ピンセット AXAL3C-AXAL	7,800	8,500
3217	6-7905-36	MEISTERピンセット 4-TNF	6,300	6,800
3217	6-7905-37	MEISTERピンセット 4-SA	4,500	4,800
3217	2-5149-12	ピンセット AXAL4-AXAL	9,000	9,800
3217	6-7905-39	MEISTERピンセット 5-TNF	6,800	7,100
3217	6-7905-40	MEISTERピンセット 5-SA	4,800	5,100
3217	2-5149-13	ピンセット AXAL5-AXAL	8,600	9,300
3217	6-7905-45	MEISTERピンセット 5A-TNF	6,800	7,100
3217	6-7905-46	MEISTERピンセット 5A-SA	4,800	5,100
3217	2-5149-14	ピンセット AXAL5A-AXAL	12,500	13,600
3217	6-7905-42	MEISTERピンセット 5AR-TNF	6,900	7,400
3217	6-7905-43	MEISTERピンセット 5AR-SA	5,500	5,900
3217	9-5680-03	ピンセットNo. 6-TNF	6,200	6,700
3217	9-5680-01	MEISTERピンセット 6-SA	4,700	5,000
3217	6-7905-48	MEISTERピンセット 7-TNF	6,800	7,100
3217	6-7905-49	MEISTERピンセット 7-SA	5,400	5,800
3217	2-5149-17	ピンセット AXAL7-AXAL	9,000	9,800
3217	6-7905-57	MEISTERピンセット 7B-TNF	6,800	7,300
3217	6-7905-51	MEISTERピンセット 7B-SA	5,400	5,800
3217	6-7905-79	ピンセットNo. AA-TNF	5,000	5,400
3217	6-7905-22	MEISTERピンセット AA-SA	2,800	3,000
3217	6-7905-78	ピンセットNo. F-TNF	5,900	6,300
3217	6-7905-56	MEISTERピンセット F-SA	5,500	5,900
3217	2-5149-20	ピンセット AXALF-AXAL	8,600	9,400
3217	6-7905-19	MEISTERピンセット SS-TNF	6,200	6,400
3217	6-7905-20	MEISTERピンセット SS-SA	4,100	4,400
3217	2-5149-21	ピンセット AXALSS-AXAL	7,800	8,500
3218	9-5679-01	MEISTERピンセット先端強力1MSA	3,400	3,500
3218	9-5679-02	MEISTERピンセット先端極型2MSA	3,400	3,500
3218	9-5679-03	MEISTERピンセット先端丸2AMSA	3,400	3,500
3218	9-5692-01	MEISTERピンセット 321-SA	3,300	3,500
3218	9-5692-02	MEISTERピンセット 325-SA	3,600	3,850
3218	9-5693-01	MEISTERピンセット S02-SA	7,100	7,650
3218	9-5693-02	MEISTERピンセット S03-SA	7,100	7,650

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3218	1-6999-01	Meisterピンセット 5G-SA	4,600	4,950
3218	1-6997-01	Meisterピンセット 3CG-SA	4,000	4,250
3218	1-7003-01	Meisterピンセット 7G-SA	5,000	5,350
3218	1-6996-01	Meisterピンセット 2G-SA	4,000	4,250
3218	1-6995-01	Meisterピンセット 1G-SA	3,600	3,850
3218	1-6998-01	Meisterピンセット 4G-SA	4,300	4,600
3218	1-7000-01	Meisterピンセット 5AG-SA	4,600	4,950
3219	1-7002-01	Meisterピンセット 5arG-SA	5,200	5,600
3219	9-5691-01	MEISTERピンセット 201-SA	5,000	5,350
3219	9-5686-01	MEISTERピンセット258PPSSA	8,900	9,600
3219	9-5684-01	MEISTERピンセット 49D-SA	8,700	9,400
3219	9-5690-01	MEISTERピンセット258SPEEK	6,500	6,950
3219	9-5695-01	MEISTERピンセット H-SA	3,400	3,650
3219	9-5694-01	MEISTERピンセット NW-SA	6,000	6,450
3219	9-5694-02	MEISTERピンセット 37S3SA	6,000	6,450
3219	6-7907-01	ウェハー用ピンセット 41LB2-SA	7,400	8,000
3219	6-7907-02	ウェハー用ピンセット 41LB4-SA	7,400	8,000
3219	6-7907-08	MEISTERピンセット41LB5-SA	7,400	8,000
3219	6-7907-03	ウェハー用ピンセット 41LB6-SA	7,400	8,000
3219	6-7907-07	ウェハー用ピンセット 41LB8-SA	10,800	11,600
3219	6-7907-09	MEISTERピンセット41LB6/8S	8,200	8,900
3219	6-7907-04	ウェハー用ピンセット 42LB4-SA	7,200	7,800
3219	6-7907-05	ウェハー用ピンセット 42LB5-SA	7,400	8,000
3219	6-7907-06	ウェハー用ピンセット 2LBP-SA	6,600	7,100
3219	9-5689-01	MEISTERピンセット ARG-SA	7,700	8,300
3220	7-562-61	超精密ピンセットNO1-DUMOSTAR	8,400	9,240
3220	7-562-01	超精密ピンセット NO. 1-INOX	6,300	7,000
3220	7-562-62	超精密ピンセットNO2-DUMOSTAR	8,400	9,240
3220	7-562-02	超精密ピンセット NO. 2-INOX	6,300	6,940
3220	7-562-63	超精密ピンセットNO3-DUMOSTAR	8,400	9,240
3220	7-562-03	超精密ピンセット NO. 3-INOX	6,300	6,940
3220	7-562-64	超精密ピンセットNO3CDUMOSTAR	8,400	9,240
3220	7-562-04	超精密ピンセット NO. 3C-INOX	6,300	6,940
3220	7-562-65	超精密ピンセットNO5-DUMOSTAR	9,000	9,900
3220	7-562-05	超精密ピンセット NO. 5-INOX	6,300	6,940
3220	7-562-66	超精密ピンセットNO5ADUMOSTAR	8,400	9,240
3220	7-562-10	超精密ピンセット NO. 5A-INOX	7,000	7,640
3220	7-562-67	超精密ピンセットNO7-DUMOSTAR	9,200	10,120
3220	7-562-06	超精密ピンセット NO. 7-INOX	6,900	7,540
3220	7-562-68	超精密ピンセットNO7BDUMOSTAR	9,200	10,100
3220	7-562-07	超精密ピンセット NO. 7B-INOX	6,900	7,540
3220	7-562-69	超精密ピンセットNO51DUMOSTAR	9,500	10,450
3221	7-562-70	超精密ピンセットNO2ADUMOSTAR	8,400	9,240
3221	7-562-08	超精密ピンセット NO. 2A-INOX	6,300	6,940
3221	7-562-71	超精密ピンセットNOSSDUMOSTAR	9,100	10,000
3221	7-562-09	超精密ピンセット NO. SS-INOX	6,300	6,940
3221	7-562-39	超精密ピンセット NO. SS-TITAN	10,300	10,500
3221	4-1605-01	5. SA. NE. 6 超精密ピンセット	7,000	7,300
3221	4-1606-01	5X. SA. 1 超精密ピンセット	5,500	5,800
3221	4-1606-02	7X. SA. 1 超精密ピンセット	5,500	5,800
3223	6-7911-01	ウェハ用ファイバーチップピンセット8SA	6,800	7,300
3223	6-7911-02	ウェハ用ファイバーチップピンセット4SA	6,400	6,900
3223	1-9915-11	ID-A2WFCPRSA ピンセット	2,300	2,400
3223	1-9915-12	ID-A4WFCPRSA ピンセット	2,300	2,400
3223	1-9915-13	ID-2ACPR交換用チップ	2,000	2,100
3223	1-9915-14	ID-5CPR交換用チップ	2,000	2,100
3224	1-2005-01	強靱精密ピンセット DURAX 0	4,800	5,300
3224	1-2005-02	強靱精密ピンセット DURAX 00	4,200	4,600
3224	1-2005-07	強靱精密ピンセット DURAX 0C11	4,500	4,900
3224	1-2005-03	強靱精密ピンセット DURAX 1	4,200	4,600
3224	1-2005-04	強靱精密ピンセット DURAX 2	4,500	4,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3224	1-2005-12	強靱精密ピンセット DURAX 2A	4,100	4,500
3224	1-2005-05	強靱精密ピンセット DURAX 3	4,500	4,900
3224	1-2005-08	強靱精密ピンセット DURAX 3C	4,500	4,900
3224	1-2005-11	強靱精密ピンセット DURAX 4	5,000	5,500
3224	1-2005-10	強靱精密ピンセット DURAX 5	5,500	6,000
3224	1-2005-09	強靱精密ピンセット DURAX 5A	5,500	6,000
3224	1-2005-15	強靱精密ピンセット 5AR-DURAX	5,600	6,100
3224	1-2005-16	強靱精密ピンセット 6-DURAX	5,400	5,900
3224	1-2005-13	強靱精密ピンセット DURAX 7	5,400	5,900
3224	1-2005-17	強靱精密ピンセット 7B-DURAX	5,400	5,900
3224	1-2005-06	強靱精密ピンセット DURAX SS	4,500	4,900
3224	1-2005-14	強靱精密ピンセット DURAX F	5,700	6,200
3224	6-6968-04	Xタイプフラットピンセット321R-SA	4,400	4,700
3224	6-6968-05	Xタイプスリムピンセット 0R-SA	4,800	5,200
3225	6-7908-01	特殊作業用ピンセット 572-SA	5,600	6,000
3225	6-7908-02	特殊作業用ピンセット 573-SA	5,600	6,000
3225	6-7908-03	特殊作業用ピンセット 574B-SA	6,000	6,400
3225	6-7908-04	特殊作業用ピンセット 577-SA	5,600	6,000
3225	6-7908-05	特殊作業用ピンセット 578-SA	5,600	6,000
3225	6-7908-06	特殊作業用ピンセット NTX87-SA	5,900	6,300
3225	6-7908-07	特殊作業用ピンセット T-SA	4,900	5,300
3226	2-8667-01	精密耐薬ピンセット5SVR. SA	4,700	4,900
3226	2-8667-02	精密耐薬ピンセット259SVR. SA	4,700	4,900
3226	2-8667-03	精密耐薬ピンセット2ASVR. SA	4,700	4,900
3226	2-8667-04	精密耐薬ピンセット249SVR. SA	4,700	4,900
3226	2-8667-05	精密耐薬ピンセット7SVR. SA	4,700	4,900
3226	2-8667-06	精密耐薬ピンセット2ABSVR. SA	4,700	4,900
3226	2-8667-07	精密耐薬ピンセット4WFSVR. SA	5,000	5,300
3226	2-8667-11	5SVR. 交換用チップ精密耐薬ピンセット	2,000	2,100
3226	2-8667-12	259SVR. SA交換用チップピンセット	2,000	2,100
3226	2-8667-13	2ASVR. SA交換用チップ ピンセット	2,000	2,100
3226	2-8667-14	249SVR. SA交換用チップピンセット	2,000	2,100
3226	2-8667-15	7SVR. SA交換用チップ ピンセット	2,000	2,100
3226	2-8667-16	2ABSVR. SA交換用チップピンセット	2,000	2,100
3226	4-1608-01	249CPR チップピンセットキット	5,000	5,300
3226	4-1608-02	259CPR チップピンセットキット	5,000	5,300
3226	4-1608-11	249CPR用交換チップピンセットキット	2,000	2,100
3226	4-1608-12	259CPR用交換チップピンセットキット	2,000	2,100
3227	4-1609-01	5XCFRX型ファイバーチップピンセット	5,700	6,000
3228	6-6968-03	ファイバーチップピンセット 258-SA	10,800	11,700
3228	7-166-08	オールセラミックピンセット8501	8,500	10,000
3228	7-166-09	オールセラミックピンセット8501-F	8,500	10,000
3228	7-166-10	オールセラミックピンセット8501-GG	11,000	12,800
3228	7-166-11	オールセラミックピンセット8507	11,600	13,600
3228	1-1488-01	制電ピンセットNK NK2A	2,400	2,560
3228	1-1488-02	制電ピンセットNK NK6	2,400	2,560
3228	1-1488-03	制電ピンセットNK NK7	2,400	2,560
3228	1-1488-04	制電ピンセットNK NKR	2,400	2,560
3228	1-1488-05	制電ピンセットNK NK35A	2,400	2,560
3228	1-1487-01	耐酸性ピンセット K2A	2,000	2,120
3228	1-1487-02	耐酸性ピンセット K6	2,000	2,120
3228	1-1487-03	耐酸性ピンセット K7	2,000	2,120
3228	1-1487-04	耐酸性ピンセット KR	2,000	2,120
3228	1-1487-05	耐酸性ピンセット K35A	2,000	2,120
3229	4-1604-01	152. S. O精密カッティングピンセット	5,600	5,900
3230	9-4032-01	ピンセット C01-0315	6,280	6,800
3230	9-3039-01	ピンセット C20-0215	6,280	6,800
3230	9-3039-02	ピンセット C20-06F12	9,720	10,500
3230	9-3060-02	トング C50-0315	13,700	14,800
3230	9-3040-01	トング C30-0215	15,000	16,200
3230	9-3060-01	トング C52-0215	20,400	22,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3231	2-7442-01	検査用ハサミ TE-2007	1,400	1,600
3231	2-7442-02	TE-2008 検査用ハサミ	1,400	1,600
3231	1-1557-01	フリーハンドエアブロー 166-00	22,000	24,500
3232	6-6602-01	エアガン エアガンセット	12,300	13,530
3232	6-6602-02	交換カートリッジ 2個入	6,300	6,930
3232	6-6602-04	エアガン用クイックカプラ TS-2NZP	1,600	1,760
3232	6-6602-05	エアガン用クイックカプラ TS-3NP	1,600	1,760
3232	6-6602-06	エアガン用クイックカプラ TS-4NP	1,600	1,760
3232	6-6602-11	エアガン用白色先端ノズル	800	880
3232	1-6139-01	PPエアガンCAGN-P-14	12,900	14,190
3232	1-6139-11	PPコイルホース HOSE-P-1	12,800	14,080
3232	1-6139-12	PPブッシング BZ03-02M	1,700	1,870
3232	1-6139-13	PPブッシング BZ04-02M	2,000	2,200
3232	1-8886-01	精密洗浄用エアガン JA-13T	16,700	21,400
3232	1-8886-02	精密洗浄用エアガン JAC-13T	27,000	34,600
3232	1-8886-12	精密洗浄用エアガン JAHC-13T	39,900	51,000
3232	1-8886-11	精密洗浄用エアガン ホースクリンパック	13,100	16,900
3232	1-8886-13	交換用カートリッジ JEC-13T	15,500	19,900
3232	1-8886-14	インラインフィルター L-300	13,000	14,700
3233	1-5588-01	エアガン CAGNL-14	14,000	15,400
3233	1-5588-02	交換用ロングノズルCAGN-LN-140	1,800	1,980
3233	1-6280-01	エアフィルター KIC-T8 2個入	7,000	7,700
3233	1-6280-02	エアフィルター KIC-T6 2個入	7,000	7,700
3233	1-6280-03	エアフィルター KIC-T4 2個入	7,000	7,700
3233	1-2665-01	インラインフィルタKUB-1 2個	4,800	5,280
3233	1-5671-01	ガスフィルターガン WGGB01K AG	26,000	28,100
3233	1-5671-02	フィルター WGFG01KL5 5本入	18,000	19,500
3233	1-5671-11	スパイラルチューブ XX671000T	14,000	15,200
3234	9-4018-01	ウォーターガン WGN-1	9,800	10,800
3234	9-4018-02	ウォーターガン WGN-2	11,800	13,000
3234	9-4018-03	滞留防止機能付ウォーターガン WGN-3	28,200	31,100
3234	9-4018-11	ガン用フラットスプレーノズル	3,650	4,020
3234	9-4018-12	ガン用フルコーンスプレーノズル	4,700	5,170
3234	9-4018-13	ガン用ブレードホース継手セット	1,200	1,320
3234	9-4018-24	ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1	15,400	17,000
3234	9-3037-01	スプレーガン(純水用)421-22-11	25,800	28,900
3234	9-3037-11	継手 C8-8GN-1C8-8GV-1	6,300	6,800
3237	3-8479-01	エアダスター	980	1,070
3242	3-944-01	温度調節計 TTM-004W-R-A	15,000	17,200
3242	3-944-02	温度調節計 TTM-004W-P-A	15,000	17,200
3242	3-944-03	温度調節計 TTM-004W-I-A	17,000	19,500
3245	4-220-01	アナログタイマー AT8N	2,940	3,240
3245	4-220-02	アナログタイマー AT8N-1	2,940	3,240
3245	4-220-03	アナログタイマー AT8N-2	2,940	3,240
3245	4-220-11	専用ソケット8ピン PG-08	220	300
3245	4-220-12	専用ソケット8ピン PS-08(N)	250	300
3245	4-219-01	アナログタイマー AT11DN	2,940	3,240
3245	4-219-02	アナログタイマー AT11DN-1	2,940	3,240
3245	4-219-03	アナログタイマー AT11DN-2	2,940	3,240
3245	4-219-11	専用ソケット11ピン PG-11	320	420
3245	4-219-12	専用ソケット11ピン PS-11(N)	350	420
3245	4-222-01	パルスメーター LR5N-B	4,590	5,060
3245	4-216-01	アワーメーター LE8N-BN	4,660	5,140
3245	4-216-02	アワーメーター LE8N-BF	5,050	5,560
3245	4-221-01	パネルメーター MT4W-DV-1N	7,350	8,100
3245	4-221-02	パネルメーター MT4W-DA-1N	7,350	8,100
3245	4-221-03	パネルメーター MT4W-AV-1N	7,840	8,640
3245	4-221-04	パネルメーター MT4W-AA-1N	7,840	8,640
3254	4-224-01	ビニル電線 0.2KV-1×6	220	250
3254	4-224-02	ビニル電線 0.3KV-3×10	970	1,100
3254	4-224-16	ビニル電線 SHW-S0.65 BK	1,890	2,300

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3254	4-224-17	ビニル電線 SHW-S0. 65 WH	1,890	2,300
3254	4-224-18	ビニル電線 SHW-S0. 65-2×7	840	1,150
3254	4-224-19	ビニル電線 SHW-S0. 65-2×10	1,040	1,150
3254	3-966-01	電線 UL1007AWG16 L-50黒	2,780	3,300
3254	3-966-02	電線 UL1007AWG16 L-50赤	2,780	3,300
3254	3-966-03	電線 UL1007AWG16 L-50黄	2,780	3,300
3254	3-966-04	電線 UL1007AWG16 L-50緑	2,780	3,300
3254	3-966-05	電線 UL1007AWG16 L-50青	2,780	3,300
3254	3-966-06	電線 UL1007AWG16 L-50白	2,780	3,300
3254	3-967-01	電線 UL1007AWG18 L-50黒	2,230	2,550
3254	3-967-02	電線 UL1007AWG18 L-50赤	2,230	2,550
3254	3-967-03	電線 UL1007AWG18 L-50黄	2,230	2,550
3254	3-967-04	電線 UL1007AWG18 L-50緑	2,230	2,550
3254	3-967-05	電線 UL1007AWG18 L-50青	2,230	2,550
3254	3-967-06	電線 UL1007AWG18 L-50白	2,230	2,550
3255	4-225-01	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ BK	230	250
3255	4-225-02	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ RD	230	250
3255	4-225-03	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ YL	230	250
3255	4-225-04	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ GR	230	250
3255	4-225-05	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ BL	230	250
3255	4-225-06	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ WH	230	250
3255	4-225-07	フッ素樹脂電線 FEPO. 3SQ TP	230	250
3255	62-3146-28	VFF0. 75SQ 黒 ビニル平形コード	6,510	6,680
3255	62-3146-27	VFF0. 75SQ 白 ビニル平形コード	6,510	6,680
3255	62-3146-29	VFF0. 75SQ 灰 ビニル平形コード	6,510	6,680
3255	62-3146-31	VFF1. 25SQ 黒 ビニル平形コード	9,760	10,100
3255	62-3146-30	VFF1. 25SQ 白 ビニル平形コード	9,760	10,100
3255	62-3146-32	VFF1. 25SQ 灰 ビニル平形コード	9,760	10,100
3256	3-9668-01	ケーブル VV-F1. 6MMX2C	9,200	10,800
3256	3-9668-02	ケーブル VV-F2. 0MMX2C	16,500	20,100
3256	3-9668-03	ケーブル VV-F2. 6MMX2C	27,500	32,000
3256	3-9668-04	ケーブル VV-F1. 6MMX3C	17,100	20,300
3256	3-9668-05	ケーブル VV-F2. 0MMX3C	24,900	29,800
3256	4-514-01	同軸ケーブル CCA-1	2,700	3,720
3256	4-514-02	同軸ケーブル CCA-101	2,530	3,530
3256	4-514-03	同軸ケーブル CCA-103	2,840	4,100
3256	4-514-04	同軸ケーブル CCA-104	2,970	4,100
3256	4-514-05	同軸ケーブル CCA-7-010A	2,000	2,770
3256	4-514-06	同軸ケーブル CCA-101-010	2,180	3,030
3256	4-514-07	同軸ケーブル CCA-103-010	2,180	3,030
3256	4-514-08	同軸ケーブル CCA-104-010	2,180	3,030
3261	4-515-01	テストリード TLA-1 10本	1,300	1,910
3261	4-515-02	テストリード TLA-2 10本	1,700	2,500
3261	4-515-03	テストリード TLA-3 4色各1本	1,300	1,900
3261	4-515-04	テストリード TLA-6 5色各1本	1,700	2,480
3261	4-515-05	テストリード TLA-7 5色各1本	2,000	2,930
3261	4-515-06	テストリード TLA-15 2本	1,100	1,620
3261	4-515-07	テストリード TLA-18 2本	1,400	2,070
3261	4-515-08	テストリード TLA-22 6本	2,450	3,610
3261	4-515-09	テストリード TLA-23 4本	1,900	2,780
3261	4-515-10	テストリード TLA-27 5本	2,200	3,250
3261	4-515-11	テストリード TLA-28	1,150	1,700
3261	4-515-12	テストリード TLA-32 6本	1,500	2,220
3261	4-515-13	テストリード TLA-34 6本	1,650	2,370
3261	4-515-14	テストリード TLA-36	1,350	2,000
3261	4-515-15	テストリード TLA-38 6本	1,500	2,170
3261	4-515-16	テストリード TLA-40 6本	1,650	2,370
3261	4-515-17	テストリード TLA-50 2本	750	1,130
3261	4-515-18	テストリード TLA-51 2本	950	1,410
3261	4-515-19	テストリード TLA-52 4本	800	1,120
3261	4-515-20	テストリード TLA-101 6本	1,750	2,570

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3261	4-515-21	テストリード TLA-102	750	1,120
3261	4-515-22	テストリード TLA-104 6本	1,950	2,880
3261	4-515-23	テストリード TLA-105 2本	900	1,360
3261	4-515-24	テストリード TLA-111 7本	3,800	5,540
3261	4-515-25	テストリード TLA-113 6本	2,500	3,850
3261	4-515-26	テストリード TLA-115 6本	1,450	2,120
3261	4-515-27	テストリード TLA-117 6本	1,900	2,940
3273	4-500-01	ベークノズル FB-19	80	90
3273	4-500-02	ベークノズル FB-25	100	140
3273	4-500-03	ベークノズル FB-32	210	220
3273	4-500-04	ベークノズル FB-40	290	350
3273	4-500-05	ベークノズル FB-50	440	450
3273	4-500-06	ベークノズル FB-60	630	670
3273	4-500-07	ベークノズル FB-75	1,000	1,050
3273	4-500-08	ベークノズル FB-86	1,350	1,330
3273	4-500-09	ベークノズル FB-98	1,700	1,560
3275	4-1747-01	RSEV-2006 ノイズフィルタ	1,740	1,900
3275	4-1747-02	RSEV-2010 ノイズフィルタ	1,790	2,000
3275	4-1747-03	RSEV-2016 ノイズフィルタ	1,800	2,000
3275	4-1747-04	RSEV-2020 ノイズフィルタ	1,840	2,000
3275	4-1747-05	RSEV-2030 ノイズフィルタ	1,920	2,100
3275	4-1747-11	DIN-RSEV ノイズフィルタ	540	600
3275	4-304-01	ノイズフィルタ RSEN-2003	2,200	2,380
3275	4-304-02	ノイズフィルタ RSEN-2003D	2,600	2,810
3275	4-304-03	ノイズフィルタ RSEN-2006	2,350	2,540
3275	4-304-04	ノイズフィルタ RSEN-2006D	2,700	2,920
3275	4-304-05	ノイズフィルタ RSEN-2010	2,450	2,650
3275	4-304-06	ノイズフィルタ RSEN-2010D	2,800	3,020
3275	4-304-07	ノイズフィルタ RSEN-2016	2,500	2,700
3275	4-304-08	ノイズフィルタ RSEN-2016D	2,900	3,130
3275	4-304-09	ノイズフィルタ RSEN-2020	2,650	2,860
3275	4-304-10	ノイズフィルタ RSEN-2020D	3,000	3,240
3275	4-306-01	ノイズフィルタ RTEN-5006	5,800	6,260
3275	4-306-02	ノイズフィルタ RTEN-5006D	6,300	6,800
3275	4-306-03	ノイズフィルタ RTEN-5010	5,950	6,430
3275	4-306-04	ノイズフィルタ RTEN-5010D	6,400	6,910
3275	4-306-05	ノイズフィルタ RTEN-5020	6,950	7,510
3275	4-306-06	ノイズフィルタ RTEN-5020D	7,400	7,990
3275	4-306-07	ノイズフィルタ RTEN-5030	7,600	8,210
3275	4-306-08	ノイズフィルタ RTEN-5030D	8,050	8,690
3275	4-306-09	ノイズフィルタ RTEN-5040	11,800	12,740
3275	4-306-10	ノイズフィルタ RTEN-5050	13,250	14,310
3276	4-215-01	圧力センサ PSAN-1CV-RC1/8	11,400	11,980
3276	4-215-02	圧力センサ PSAN-1CA-RC1/8	11,400	11,980
3278	4-212-01	近接センサ PRDT12-8DO	2,820	2,980
3278	4-212-02	近接センサ PRDT12-4DO	2,820	2,980
3278	4-212-03	近接センサ PRDT12-4DC	2,820	2,980
3278	4-212-04	近接センサ PRDT12-8DC	2,820	2,980
3278	4-212-05	近接センサ PRDT12-4DO-V	3,320	3,500
3278	4-212-06	近接センサ PRDT18-7DO	2,820	2,980
3278	4-212-07	近接センサ PRDT18-7DC	2,820	2,980
3278	4-212-08	近接センサ PRDT18-14DO	2,820	2,980
3278	4-212-09	近接センサ PRDT18-7DO-V	3,320	3,500
3278	4-212-10	近接センサ PRDT18-7DC-V	3,320	3,500
3278	4-212-11	近接センサ PRDT30-15DO	3,140	3,300
3278	4-212-12	近接センサ PRDT30-15DO-V	3,640	3,840
3278	4-211-01	近接センサ中継ボックス PT4-3DN	7,580	8,340
3278	4-211-02	近接センサ中継ボックス PT4-3DP	7,580	8,340
3278	4-211-03	近接センサ中継ボックス PT6-3DP	8,700	9,580
3278	4-211-04	近接センサ中継ボックス PT6-3DN	8,700	9,580
3280	4-1748-01	HWS15A-24/A スイッチング電源	3,800	4,100

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3280	4-1748-02	HWS15A-12/A スイッチング電源	3,800	4,100
3280	4-1748-03	HWS15A-5/A スイッチング電源	3,800	4,100
3280	4-1749-01	HWS30A-24/A スイッチング電源	4,920	5,300
3280	4-1749-02	HWS30A-12/A スイッチング電源	4,920	5,300
3280	4-1749-03	HWS30A-5/A スイッチング電源	4,920	5,300
3280	4-1750-01	HWS50A-24/A スイッチング電源	5,950	6,400
3280	4-1750-02	HWS50A-12/A スイッチング電源	5,950	6,400
3280	4-1750-03	HWS50A-5/A スイッチング電源	5,950	6,400
3280	4-1751-01	HWS100A-24/A スイッチング電源	7,990	8,500
3280	4-1751-02	HWS100A-12/A スイッチング電源	7,990	8,500
3280	4-1751-03	HWS100A-5/A スイッチング電源	7,990	8,500
3280	4-1752-01	HWS150A-24/A スイッチング電源	9,990	10,600
3280	4-1752-02	HWS150A-12/A スイッチング電源	9,990	10,600
3280	4-1752-03	HWS150A-5/A スイッチング電源	9,990	10,600
3280	4-1753-01	HWS300-24 スイッチング電源	23,200	24,600
3280	4-1753-02	HWS300-12 スイッチング電源	23,200	24,600
3280	4-1753-03	HWS300-5 スイッチング電源	23,200	24,600
3280	4-1754-01	HWS600-24 スイッチング電源	34,500	36,600
3280	4-1754-02	HWS600-12 スイッチング電源	34,500	36,600
3280	4-1754-03	HWS600-5 スイッチング電源	34,500	36,600
3280	4-1755-01	HWS1000-24 スイッチング電源	62,000	65,700
3280	4-1755-02	HWS1000-12 スイッチング電源	62,000	65,700
3280	4-1755-03	HWS1000-5 スイッチング電源	62,000	65,700
3280	4-1756-01	HWS1500-24 スイッチング電源	94,400	100,000
3280	4-1756-02	HWS1500-12 スイッチング電源	94,400	100,000
3280	4-1756-03	HWS1500-5 スイッチング電源	94,400	100,000
3281	4-1757-01	DRJ15-24-1 スイッチング電源	5,260	5,600
3281	4-1757-02	DRJ30-24-1 スイッチング電源	5,570	5,900
3281	4-328-01	無停電電源装置 YEUP-051SSA	71,000	79,000
3281	4-328-02	無停電電源装置 YEUP-101SSA	94,000	104,000
3281	4-327-01	無停電電源装置 YEUP-081MASW	45,600	50,000
3281	4-327-02	無停電電源装置 YEUP-051MASW	27,500	28,000
3282	4-2091-01	0015/0010Ⅱ ACアダプタ	1,300	1,380
3282	4-2091-02	HK-AW-090A150-DHアダプタ	2,700	2,880
3282	4-2091-03	HK-AY-090A220-DHアダプタ	2,800	2,980
3282	4-2091-04	1530/4050Ⅱ ACアダプタ	2,200	2,300
3282	4-2091-05	1530/100200Ⅱ ACアダプタ	4,100	4,300
3282	4-2036-01	LI-ACG-03320D1 アダプター	1,100	1,160
3282	4-2036-02	LI-ACG-04520D1 アダプター	1,250	1,300
3282	4-2036-03	LI-ACG-05020D1 アダプター	970	1,300
3282	4-2036-04	LI-ACG-05020E2 アダプター	1,100	1,300
3282	4-2036-05	LI-ACG-05030D1 アダプター	1,250	1,300
3282	4-2036-06	LI-ACG-05030MB アダプター	1,250	1,300
3282	4-2036-07	LI-ACG-06020D1 アダプター	970	1,300
3282	4-2036-08	LI-ACG-12010D1 アダプター	1,100	1,300
3282	4-2036-09	LI-ACG-15008D1 アダプター	1,250	1,300
3282	4-2036-10	LI-ACG-24005D1 アダプター	1,250	1,300
3282	63-3136-20	ATS012T-W033U ACアダプタ	1,100	1,160
3282	63-3136-21	ATS012T-W051U ACアダプタ	1,100	1,160
3282	63-3136-22	ATS018T-W050U ACアダプタ	1,250	1,300
3282	63-3136-23	ATS024T-W050U ACアダプタ	1,400	1,430
3282	63-3136-24	ATS024T-W090U ACアダプタ	1,400	1,430
3282	63-3136-25	ATS012T-W120U ACアダプタ	1,100	1,160
3282	63-3136-26	ATS018T-W120U ACアダプタ	1,250	1,300
3282	63-3136-27	ATS024T-W120U ACアダプタ	1,400	1,430
3282	63-3136-29	ATS024T-W150U ACアダプタ	1,400	1,430
3282	63-3136-30	ATS024T-W240U ACアダプタ	1,400	1,430
3283	63-3136-28	ATS065T-A120 ACアダプター	2,550	2,720
3283	63-3136-31	ATS065T-A240 ACアダプター	2,550	2,720
3288	4-795-02	モーターコントロールユニット PG-DE	98,000	103,000
3288	4-795-03	モーターコントロールユニット PG-FR	98,000	103,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3292	3-5496-01	金属カップリング JU-100	5,370	6,710
3292	3-5496-02	樹脂製カップリング GJ-8	1,180	1,480
3292	3-5496-03	板バネ製カップリング ML20P-8-8	3,790	4,740
3292	3-5496-04	取付金具 JT-035	1,790	2,240
3295	62-4954-92	7000A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,090	1,150
3295	62-4954-93	7001A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,100	1,150
3295	62-4954-94	7002A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,290	1,350
3295	62-4954-95	7003A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,300	1,350
3295	62-4954-96	7004A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,470	1,550
3295	62-4954-97	7005A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,640	1,700
3295	62-4954-98	7006A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,810	1,850
3295	62-4954-99	7007A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	1,960	2,000
3295	62-4955-01	7008A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	2,430	2,500
3295	62-4955-02	7009A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	2,940	3,050
3295	62-4955-03	7010A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	3,370	3,450
3295	62-4955-04	7011A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	3,990	4,100
3295	62-4955-05	7012A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	4,620	4,750
3295	62-4955-06	7013A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	5,810	6,000
3295	62-4955-07	7014A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	6,510	6,650
3295	62-4955-08	7015A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	7,210	7,400
3295	62-4955-09	7016A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	8,560	8,750
3295	62-4955-10	7017A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	10,160	10,500
3295	62-4955-11	7018A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	11,610	11,900
3295	62-4955-12	7019A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	13,320	13,600
3295	62-4955-13	7020A(ハウキンリテーナ)アンギュラ	15,260	15,600
3295	3-976-01	ロッドエンド 40801	1,220	1,400
3295	3-976-02	ロッドエンド 40802	1,120	1,400
3300	61-7021-56	PY696 横長蝶番 25mm	650	680
3300	61-7021-26	P-651 真鍮蝶番 25mm	210	260
3300	61-7021-27	P-652 真鍮蝶番 32mm	240	280
3300	61-7021-28	P-653 真鍮蝶番 38mm 2個	290	340
3300	62-2985-59	AC-110 コインロック	1,000	1,200
3300	62-2985-53	DP-2-1 パチン錠	450	500
3300	62-2985-54	DP-2-2 パチン錠	300	350
3300	62-2985-55	SDP-2-1 パチン錠	900	1,100
3300	62-2985-56	SDP-2-2 パチン錠	550	700
3301	3-9697-01	スイングハンドル AB-254-1-2	2,400	2,700
3301	3-9697-02	スイングハンドル AB-253-1-2	2,500	2,900
3301	3-9697-03	スイングハンドル AB-252-1-2	2,900	3,400
3301	3-9697-04	スイングハンドル AB-251-1-2	4,200	4,700
3301	3-9698-01	スイングハンドル AB-254-1-1	2,600	2,800
3301	3-9698-02	スイングハンドル AB-253-1-1	2,400	2,900
3301	3-9698-03	スイングハンドル AB-252-1-1	3,000	3,600
3301	3-9699-01	スイングハンドル AB-254-2-2	2,400	2,700
3301	3-9699-02	スイングハンドル AB-253-2-2	2,500	2,900
3301	3-9699-03	スイングハンドル AB-252-2-2	2,900	3,400
3301	3-9699-04	スイングハンドル AB-251-2-2	4,200	4,700
3301	3-9700-01	スイングハンドル AB-254-2-1	2,600	2,800
3301	3-9700-02	スイングハンドル AB-253-2-1	2,400	2,900
3301	3-9700-03	スイングハンドル AB-252-2-1	3,000	3,600
3301	3-9701-01	スイングハンドル AB-154-1-2	2,100	2,500
3301	3-9701-02	スイングハンドル AB-153-1-2	2,300	2,900
3301	3-9701-03	スイングハンドル AB-152-1-2	2,400	3,000
3301	3-9701-04	スイングハンドル AB-151-1-2	4,300	4,600
3301	3-9702-01	スイングハンドル AB-154-1-1	2,200	2,400
3301	3-9702-02	スイングハンドル AB-153-1-1	2,400	3,000
3301	3-9702-03	スイングハンドル AB-152-1-1	2,600	3,100
3301	3-9702-04	スイングハンドル AB-151-1-1	4,700	4,900
3301	3-9703-01	スイングハンドル AB-154-2-2	2,100	2,500
3301	3-9703-02	スイングハンドル AB-153-2-2	2,300	2,900
3301	3-9703-03	スイングハンドル AB-152-2-2	2,400	3,000

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3301	3-9703-04	スイングハンドル AB-151-2-2	4,400	4,700
3301	3-9704-01	スイングハンドル AB-154-2-1	2,200	2,400
3301	3-9704-02	スイングハンドル AB-153-2-1	2,400	3,000
3301	3-9704-03	スイングハンドル AB-152-2-1	2,600	3,100
3301	3-9704-04	スイングハンドル AB-151-2-1	4,700	4,900
3301	62-2979-07	AB-804-2 L型小型ハンドル	650	850
3301	62-2979-06	AB-803-2 L型小型ハンドル	1,000	1,200
3301	62-2979-04	AB-802-2 L型小型ハンドル	1,200	1,300
3301	62-2979-05	AB-803-1 L型小型ハンドル	1,500	1,700
3301	62-2979-03	AB-802-1 L型小型ハンドル	1,600	1,900
3301	62-2985-52	ABP-252-1 平面スイングハンドル	2,300	2,800
3301	61-7012-95	30034 角棒HD 95mm	520	600
3302	3-9084-01	小型キャスター KFR-25 ゴム	110	130
3302	3-9084-02	小型キャスター KFN-251 ナイロン	90	110
3302	3-9084-03	小型キャスター KFR-32 ゴム	140	160
3302	3-9084-04	小型キャスター KFN-321 ナイロン	110	130
3302	3-9084-05	小型キャスター KFR-38 ゴム	200	230
3302	3-9084-06	小型キャスター KFN-381 ナイロン	170	190
3302	3-9083-01	小型キャスター KHR-25 ゴム	100	110
3302	3-9083-02	小型キャスター KHN-251 ナイロン	80	90
3302	3-9083-03	小型キャスター KHR-32 ゴム	110	130
3302	3-9083-04	小型キャスター KHN-321 ナイロン	90	100
3302	3-9083-05	小型キャスター KHR-38 ゴム	150	170
3302	3-9083-06	小型キャスター KHN-381 ナイロン	130	140
3310	4-132-01	丸型中空スペーサー HB3-5 10個	160	180
3310	4-132-02	丸型中空スペーサー HB3-10	210	230
3310	4-132-03	丸型中空スペーサー HB3-12 10個	210	230
3310	4-132-04	丸型中空スペーサー HB3-15 10個	210	230
3310	4-132-05	丸型中空スペーサー HB3-18 10個	250	270
3310	4-132-06	丸型中空スペーサー HB3-20 10個	300	330
3310	4-132-07	丸型中空スペーサー HB4-5 10個	210	400
3310	4-132-08	丸型中空スペーサー HB4-10	250	490
3310	4-132-09	丸型中空スペーサー HB4-12 10個	280	510
3310	4-132-10	丸型中空スペーサー HB4-15 10個	320	630
3310	4-132-11	丸型中空スペーサー HB4-20 10個	420	840
3310	4-132-12	丸型中空スペーサー HB5-10	280	310
3310	4-132-13	丸型中空スペーサー HB6-10 10個	390	740
3310	4-130-01	垂直取付用スペーサー CB3-8 10個	1,180	1,300
3310	4-130-02	垂直取付用スペーサー CB3-10	1,180	1,300
3310	4-130-03	垂直取付用スペーサー CB4-10	1,240	1,400
3311	4-134-01	六角両オネジ異型スペーサーMMDB3-5	1,040	1,250
3311	4-134-02	六角両オネジ異型スペーサーMMDB4-8	1,360	1,500
3311	4-134-03	六角両オネジ異型スペーサーMMDB5-10	1,710	1,900
3311	3-9670-01	六角ネジ スペーサMB3-5 十個	260	290
3311	3-9670-02	六角ネジ スペーサMB3-8 十個	250	270
3311	3-9670-03	六角オネジ・メネジスペーサーMB3-10	260	290
3311	3-9670-04	六角ネジ スペーサMB3-12 十個	260	290
3311	3-9670-05	六角ネジ スペーサMB3-15 十個	300	330
3311	3-9670-06	六角ネジ スペーサMB3-18 十個	420	460
3311	3-9670-07	六角ネジ スペーサMB3-20 十個	330	360
3311	3-9670-08	六角ネジ スペーサMB3-25 十個	510	550
3311	3-9670-09	六角ネジ スペーサMB3-30 十個	560	610
3311	3-9670-10	六角オネジ・メネジスペーサーMB4-10	420	460
3311	3-9670-11	六角ネジ スペーサMB4-12 十個	520	570
3311	3-9670-12	六角ネジ スペーサMB4-15 十個	460	500
3311	3-9670-13	六角ネジ スペーサMB4-20 十個	560	610
3311	3-9670-14	六角ネジ スペーサMB4-25 十個	610	660
3311	3-9670-15	六角ネジ スペーサMB4-30 十個	700	760
3311	3-9670-16	六角ネジ スペーサMB4-60 十個	1,060	1,150
3311	3-9670-17	六角ネジ スペーサMB5-60 十個	1,440	1,600
3311	3-9670-18	六角オネジメネジスペーサーMB5-100	2,050	2,250

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3311	3-9670-19	六角ネジ スペーサMB6-60 十個	2,620	2,900
3311	3-9670-20	六角オネジメネジスペーサ-MB6-100	3,230	3,550
3311	3-9670-21	六角オネジメネジスペーサ-MB8-100	6,030	6,550
3311	3-9672-03	六角オネジメネジスペーサMH5B3-10	370	400
3311	3-9672-07	六角ネジ スペーサMH5B3-20 十個	420	460
3311	3-9672-09	六角ネジ スペーサMH5B3-30 十個	580	630
3311	3-9673-01	六角オネジメネジスペーサ-MDB3-10	420	460
3311	3-9673-02	六角オネジメネジスペーサ-MDB4-10	580	630
3311	3-9673-03	六角ネジ スペーサMDB5-12 10個	990	1,100
3311	3-9673-04	六角ネジ スペーサMDB6-15 10個	2,880	3,150
3311	4-135-01	六角両メネジスペーサ-FB3-5 10個	230	250
3311	4-135-02	六角両メネジスペーサ-FB3-8 10個	210	230
3311	4-135-03	六角両メネジスペーサ FB3-10	250	270
3311	4-135-04	六角両メネジスペーサFB3-12 10個	230	250
3311	4-135-05	六角両メネジスペーサFB3-15 10個	280	310
3311	4-135-06	六角両メネジスペーサFB3-18 10個	390	430
3311	4-135-07	六角両メネジスペーサFB3-20 10個	320	350
3311	4-135-08	六角両メネジスペーサFB3-25 10個	440	480
3311	4-135-09	六角両メネジスペーサFB3-30 10個	520	580
3311	4-135-10	六角両メネジスペーサ-FB4-5 10個	390	430
3311	4-135-11	六角両メネジスペーサ FB4-10	370	400
3311	4-135-12	六角両メネジスペーサFB4-12 10個	440	480
3311	4-135-13	六角両メネジスペーサFB4-15 10個	400	440
3311	4-135-14	六角両メネジスペーサFB4-20 10個	510	550
3311	4-135-15	六角両メネジスペーサFB4-25 10個	580	630
3311	4-135-16	六角両メネジスペーサFB4-30 10個	650	710
3311	4-135-17	六角両メネジスペーサFB4-60 10個	990	1,100
3311	4-135-18	六角両メネジスペーサFB5-60 10個	1,440	1,600
3311	4-135-19	六角両メネジスペーサ FB5-100	2,100	2,300
3311	4-135-20	六角両メネジスペーサFB6-60 10個	2,540	2,800
3311	4-135-21	六角両メネジスペーサ FB6-100	3,060	3,350
3311	4-135-22	六角両メネジスペーサ FB8-100	5,020	5,450
3311	4-157-03	六角両メネジスペーサ FH5B3-10	300	330
3311	4-157-07	六角両メネジスペーサ FH5B3-20	420	460
3311	4-157-09	六角両メネジスペーサ FH5B3-30	560	610
3312	62-2983-96	EK-310 六角スペーサ	70	80
3312	62-2983-97	EK-315 六角スペーサ	70	80
3312	62-2983-98	EK-320 六角スペーサ	80	90
3312	62-2983-99	EK-325 六角スペーサ	80	100
3312	62-2984-01	EK-330 六角スペーサ	80	100
3312	62-2984-02	EK-340 六角スペーサ	90	110
3312	62-2984-03	EK-420 六角スペーサ	80	90
3312	62-2984-04	EK-425 六角スペーサ	80	90
3312	62-2984-05	EK-430 六角スペーサ	90	100
3312	62-2984-07	EK-450 六角スペーサ	110	120
3312	62-2984-08	EK-460 六角スペーサ	110	120
3312	62-2984-09	EK-401 六角スペーサ	140	160
3312	62-2984-10	EK-520 六角スペーサ	90	110
3312	62-2984-11	EK-525 六角スペーサ	100	120
3312	62-2984-12	EK-530 六角スペーサ	100	110
3312	62-2984-13	EK-540 六角スペーサ	110	130
3312	62-2984-14	EK-550 六角スペーサ	110	120
3312	62-2984-15	EK-560 六角スペーサ	130	150
3312	62-2984-16	EK-580 六角スペーサ	140	150
3312	62-2984-17	EK-501 六角スペーサ	160	180
3312	62-2984-18	EK-620 六角スペーサ	100	110
3312	62-2984-19	EK-625 六角スペーサ	110	120
3312	62-2984-21	EK-640 六角スペーサ	120	130
3312	62-2984-22	EK-650 六角スペーサ	130	150
3312	62-2984-23	EK-660 六角スペーサ	140	160
3312	62-2984-24	EK-680 六角スペーサ	160	200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3312	62-2984-25	EK-601 六角スペーサー	180	190
3312	62-2984-27	EKZ-425 六角絶縁スペーサー	110	120
3312	62-2984-28	EKZ-430 六角絶縁スペーサー	110	130
3312	62-2984-29	EKZ-440 六角絶縁スペーサー	120	130
3312	62-2984-32	EKZ-401 六角絶縁スペーサー	160	190
3312	3-9748-01	丸型スペーサー EO-420	90	100
3312	3-9748-02	丸型スペーサー EO-425	90	100
3312	3-9748-03	丸型スペーサー EO-430	100	110
3312	3-9748-04	丸型スペーサー EO-440	100	120
3312	3-9748-05	丸型スペーサー EO-450	110	130
3312	3-9748-06	丸型スペーサー EO-460	130	160
3312	3-9748-07	丸型スペーサー EO-401	150	170
3312	3-9748-08	丸型スペーサー EO-520	100	120
3312	3-9748-09	丸型スペーサー EO-525	100	110
3312	3-9748-10	丸型スペーサー EO-530	110	120
3312	3-9748-11	丸型スペーサー EO-540	130	150
3312	3-9748-12	丸型スペーサー EO-550	140	160
3312	3-9748-13	丸型スペーサー EO-560	160	180
3312	3-9748-14	丸型スペーサー EO-580	180	210
3312	3-9748-15	丸型スペーサー EO-501	190	200
3312	3-9748-16	丸型スペーサー EO-620	120	140
3312	3-9748-17	丸型スペーサー EO-625	120	140
3312	3-9748-18	丸型スペーサー EO-630	120	140
3312	3-9748-19	丸型スペーサー EO-640	140	160
3312	3-9748-20	丸型スペーサー EO-650	140	170
3312	3-9748-21	丸型スペーサー EO-660	160	180
3312	3-9748-22	丸型スペーサー EO-680	200	210
3312	3-9748-23	丸型スペーサー EO-601	220	230
3312	3-9747-01	丸型スペーサー EOZ-420	110	120
3312	3-9747-02	丸型スペーサー EOZ-425	110	130
3312	3-9747-03	丸型スペーサー EOZ-430	110	120
3312	3-9747-04	丸型スペーサー EOZ-440	120	130
3312	3-9747-05	丸型スペーサー EOZ-450	130	150
3312	3-9747-06	丸型スペーサー EOZ-460	150	160
3312	3-9747-07	丸型スペーサー EOZ-401	180	190
3312	3-9747-08	丸型スペーサー EOZ-520	120	130
3312	3-9747-11	丸型スペーサー EOZ-540	150	160
3312	3-9747-13	丸型スペーサー EOZ-560	170	180
3312	3-9747-14	丸型スペーサー EOZ-580	200	210
3312	3-9747-16	丸型スペーサー EOZ-620	130	150
3312	3-9747-17	丸型スペーサー EOZ-625	140	150
3312	3-9747-18	丸型スペーサー EOZ-630	140	160
3312	3-9747-19	丸型スペーサー EOZ-640	160	170
3312	3-9747-20	丸型スペーサー EOZ-650	170	190
3312	3-9747-21	丸型スペーサー EOZ-660	190	200
3312	3-9747-22	丸型スペーサー EOZ-680	210	220
3312	3-9747-23	丸型スペーサー EOZ-601	230	240
3315	4-2424-01	MLCTB-BASE 電子回路学習キット	7,600	8,150
3319	61-6072-47	153101 USBケーブルminiB	590	730
3319	61-6072-65	153120 ロボット用LED赤	760	830
3319	61-6072-66	153121 ロボット用LED緑	760	830
3319	61-6072-67	153122 ロボット用LED青	760	830
3319	61-6072-68	153123 ロボット用LED白	760	830
3321	63-3099-90	16541102BE ブレッドボード	1,850	2,100
3321	63-3102-63	0165-41-4-1040 ボード	2,600	2,960
3321	63-3099-91	165411060E ブレッドボード	3,200	3,620
3322	4-2035-03	IM150415001 無線受信機	23,300	23,500
3408	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3408	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3408	9-800-88	検知管 142L	2,300	2,500
3408	9-800-88	検知管 142L	2,300	2,500

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3408	9-800-73	検知管 102L	2,000	2,200
3408	9-800-03	検知管 191	2,300	2,500
3408	9-800-04	検知管 191L	2,000	2,200
3408	9-800-05	検知管 93	2,300	2,500
3408	9-800-06	検知管 171	2,300	2,500
3408	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3408	9-800-43	検知管 172	2,000	2,200
3408	9-800-07	検知管 92	2,000	2,200
3408	9-807-15	検知管 92M	2,000	2,200
3408	9-805-09	検知管 92L	2,000	2,200
3408	9-805-10	検知管 52	2,700	2,900
3408	9-800-08	検知管 151	2,000	2,200
3408	9-800-09	検知管 151L	2,000	2,200
3408	9-800-90	検知管 12L	2,000	2,200
3408	9-800-10	検知管 181	2,300	2,500
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3408	9-800-20	検知管 101L	2,000	2,200
3408	9-800-61	検知管 131L	2,000	2,200
3408	9-805-14	検知管 19LA	2,700	2,900
3408	9-800-14	検知管 3H	2,000	2,200
3408	9-802-99	検知管 3HM アンモニア 10本	2,000	2,200
3408	9-800-15	検知管 3M	2,000	2,200
3408	9-800-16	検知管 3La	2,000	2,200
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-800-17	検知管 3L	2,000	2,200
3408	9-800-18	検知管 101	2,000	2,200
3408	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3408	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3408	9-805-16	検知管 149	2,300	2,500
3408	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3408	9-801-80	検知管 104	2,300	2,500
3408	9-800-19	検知管 116	2,300	2,500
3408	9-800-20	検知管 101L	2,000	2,200
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3408	9-800-22	検知管 113	2,300	2,500
3408	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3408	9-808-01	検知管 113LL	2,700	2,900
3408	9-800-38	検知管 161	2,300	2,500
3408	9-802-42	検知管 70	2,300	2,500
3408	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3408	9-800-24	検知管 117	2,300	2,500
3408	9-800-25	検知管 154	2,300	2,500
3408	9-800-26	検知管 1HH	2,700	2,900
3408	9-800-27	検知管 1H	2,300	2,500
3408	9-800-28	検知管 1M	2,000	2,200
3408	9-802-79	検知管 1LM	2,000	2,200
3408	9-800-29	検知管 1L	2,000	2,200
3408	9-800-31	検知管 1La	2,000	2,200
3408	9-805-24	検知管 1LK	2,300	2,500
3408	9-809-14	検知管 1LKC	2,700	2,900
3408	9-800-33	検知管 10	2,000	2,200
3408	9-800-36	検知管 112	2,000	2,200
3408	9-800-37	検知管 112L	2,300	2,500
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3408	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3408	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3408	9-801-58	検知管 122	2,000	2,200
3408	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
3408	9-809-01	検知管 71H	2,000	2,200
3408	9-800-41	検知管 72	2,000	2,200
3408	9-802-42	検知管 70	2,300	2,500
3408	9-802-78	検知管 72L	2,000	2,200
3408	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
3408	63-5593-49	72LN エチルメルカプタン用検知管	2,000	2,200
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3408	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3408	9-800-06	検知管 171	2,300	2,500
3408	9-800-43	検知管 172	2,000	2,200
3408	9-809-15	検知管 172L	2,000	2,200
3408	9-800-46	検知管 163	2,300	2,500
3408	9-800-47	検知管 163L	2,000	2,200
3408	9-802-81	検知管 165L	2,300	2,500
3408	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3408	9-808-01	検知管 113LL	2,700	2,900
3408	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3408	9-808-01	検知管 113LL	2,700	2,900
3408	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3408	9-808-01	検知管 113LL	2,700	2,900
3408	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3408	9-802-18	検知管 111L	2,300	2,500
3408	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3408	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3408	9-800-47	検知管 163L	2,000	2,200
3408	9-800-55	検知管 100A	2,300	2,500
3408	9-800-56	検知管 138	2,300	2,500
3408	9-802-40	検知管 8HH	2,300	2,500
3408	9-808-02	検知管 14R	2,300	2,500
3408	9-800-57	検知管 14M	2,000	2,200
3408	9-800-58	検知管 14L	2,000	2,200
3408	9-802-63	検知管 5La	2,000	2,200
3408	9-801-59	検知管 130L	2,300	2,500
3408	9-800-59	検知管 131	2,000	2,200
3408	9-807-16	検知管 131LB	2,700	2,900
3408	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3408	9-800-61	検知管 131L	2,000	2,200
3408	9-800-62	検知管 132L	2,000	2,200
3408	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3408	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3408	9-802-40	検知管 8HH	2,300	2,500
3408	9-802-60	検知管 8H	2,000	2,200
3408	9-800-64	検知管 8La	2,000	2,200
3408	9-807-09	検知管 8LL	2,700	2,900
3408	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3408	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3408	9-800-18	検知管 101	2,000	2,200
3408	9-800-78	検知管 105	2,300	2,500
3408	9-802-41	検知管 18M	2,000	2,200
3408	9-800-66	検知管 18L	2,300	2,500
3408	9-802-65	検知管 32	2,700	2,900
3408	9-800-28	検知管 1M	2,000	2,200
3408	9-800-18	検知管 101	2,000	2,200
3408	9-800-20	検知管 101L	2,000	2,200
3408	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3408	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3408	9-800-55	検知管 100A	2,300	2,500
3408	9-800-70	検知管 123	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3408	9-808-05	検知管 123L	2,300	2,500
3408	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
3409	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3409	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
3409	9-800-72	検知管 61	2,300	2,500
3409	9-800-72	検知管 61	2,300	2,500
3409	9-800-72	検知管 61	2,300	2,500
3409	9-800-73	検知管 102L	2,000	2,200
3409	9-800-74	検知管 134	2,000	2,200
3409	9-807-02	検知管 134L	2,700	2,900
3409	9-802-97	検知管 233 クロロピクリン 10本	2,700	2,900
3409	9-800-76	検知管 126	2,300	2,500
3409	9-802-67	検知管 126L	2,300	2,500
3409	9-800-77	検知管 137	2,300	2,500
3409	9-809-13	検知管 137LA	2,300	2,500
3409	9-809-08	検知管 137LL	2,700	2,900
3409	9-800-78	検知管 105	2,300	2,500
3409	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3409	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3409	9-800-81	検知管 144	2,300	2,500
3409	9-800-82	検知管 146	2,300	2,500
3409	9-800-83	検知管 148	2,300	2,500
3409	9-800-84	検知管 141	2,300	2,500
3409	9-800-84	検知管 141	2,300	2,500
3409	9-800-86	検知管 143	2,300	2,500
3409	9-800-87	検知管 142	2,300	2,500
3409	9-800-88	検知管 142L	2,300	2,500
3409	9-800-89	検知管 145	2,300	2,500
3409	9-800-80	検知管 147	2,300	2,500
3409	9-800-90	検知管 12L	2,000	2,200
3409	9-805-47	検知管 80	2,300	2,500
3409	9-800-91	検知管 31B	2,700	2,900
3409	9-800-07	検知管 92	2,000	2,200
3409	9-800-25	検知管 154	2,300	2,500
3409	9-800-92	検知管 12H	2,300	2,500
3409	9-800-93	検知管 12M	2,300	2,500
3409	9-800-90	検知管 12L	2,000	2,200
3409	9-800-73	検知管 102L	2,000	2,200
3409	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
3409	9-802-01	検知管 121	2,000	2,200
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-38	検知管 161	2,300	2,500
3409	9-805-26	検知管 161L	2,300	2,500
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-74	検知管 134	2,000	2,200
3409	9-807-02	検知管 134L	2,700	2,900
3409	9-800-46	検知管 163	2,300	2,500
3409	9-801-47	検知管 159	2,300	2,500
3409	9-801-03	検知管 118	2,300	2,500
3409	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
3409	9-800-25	検知管 154	2,300	2,500
3409	9-801-05	検知管 102H	2,000	2,200
3409	9-800-73	検知管 102L	2,000	2,200
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3409	9-800-08	検知管 151	2,000	2,200
3409	9-800-75	検知管 135	2,000	2,200
3409	9-800-75	検知管 135	2,000	2,200
3409	9-801-52	検知管 135L	2,000	2,200
3409	9-802-96	検知管 232	2,700	2,900
3409	9-801-10	検知管 132HA	2,300	2,500
3409	9-805-61	検知管 139	2,300	2,500
3409	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3409	9-801-10	検知管 132HA	2,300	2,500
3409	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3409	9-801-12	検知管 127	2,300	2,500
3409	9-801-12	検知管 127	2,300	2,500
3409	9-801-12	検知管 127	2,300	2,500
3409	9-800-56	検知管 138	2,300	2,500
3409	9-807-17	検知管 138L	2,700	2,900
3409	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3409	9-801-14	検知管 124L	2,000	2,200
3409	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-801-26	検知管 136H	2,000	2,200
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-805-69	検知管 140	2,300	2,500
3409	9-805-70	検知管 22	2,300	2,500
3409	9-801-18	検知管 184	2,300	2,500
3409	9-800-10	検知管 181	2,300	2,500
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-14	検知管 3H	2,000	2,200
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-38	検知管 161	2,300	2,500
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3409	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3409	9-801-73	検知管 185	2,300	2,500
3409	9-801-22	検知管 183	2,300	2,500
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-801-29	検知管 15L	2,000	2,200
3409	9-801-26	検知管 136H	2,000	2,200
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-805-77	検知管 136LA	2,000	2,200
3409	9-805-77	検知管 136LA	2,000	2,200
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-801-26	検知管 136H	2,000	2,200
3409	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3409	9-805-77	検知管 136LA	2,000	2,200
3409	9-809-10	検知管 136LL	2,700	2,900
3409	9-800-64	検知管 8La	2,000	2,200
3409	9-801-29	検知管 15L	2,000	2,200
3409	9-801-30	検知管 40	2,300	2,500
3409	9-801-31	検知管 6	2,000	2,200
3409	9-801-32	検知管 6L	2,700	2,900
3409	9-807-18	検知管 6LP	2,700	2,900
3409	9-807-19	検知管 6LLP	2,700	2,900
3409	9-801-33	検知管 30	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3409	9-809-04	検知管 153	2,300	2,500
3409	9-801-34	検知管 124	2,000	2,200
3409	9-801-14	検知管 124L	2,000	2,200
3409	9-809-03	検知管 106	2,300	2,500
3409	9-809-03	検知管 106	2,300	2,500
3409	9-809-03	検知管 106	2,300	2,500
3410	9-805-79	検知管 11HA	2,000	2,200
3410	9-805-80	検知管 11S	2,000	2,200
3410	9-801-41	検知管 11L	2,700	2,900
3410	9-800-33	検知管 10	2,000	2,200
3410	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3410	9-800-78	検知管 105	2,300	2,500
3410	9-800-61	検知管 131L	2,000	2,200
3410	9-805-83	検知管 132HH	2,300	2,500
3410	9-802-89	検知管 133HA	2,300	2,500
3410	9-801-45	検知管 133M	2,000	2,200
3410	9-802-64	検知管 133L	2,000	2,200
3410	9-802-85	検知管 133LL	2,300	2,500
3410	9-807-20	検知管 133HAF	2,300	2,500
3410	9-807-21	検知管 133MF	2,300	2,500
3410	9-807-11	検知管 76H	2,700	2,900
3410	9-809-02	検知管 76	2,700	2,900
3410	9-800-38	検知管 161	2,300	2,500
3410	9-801-47	検知管 159	2,300	2,500
3410	9-802-94	検知管 159L	2,700	2,900
3410	9-801-52	検知管 135L	2,000	2,200
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3410	9-800-06	検知管 171	2,300	2,500
3410	9-800-75	検知管 135	2,000	2,200
3410	9-801-52	検知管 135L	2,000	2,200
3410	9-800-75	検知管 135	2,000	2,200
3410	9-805-83	検知管 132HH	2,300	2,500
3410	9-801-10	検知管 132HA	2,300	2,500
3410	9-801-54	検知管 132M	2,000	2,200
3410	9-800-62	検知管 132L	2,000	2,200
3410	9-807-22	検知管 132HAF	2,300	2,500
3410	9-807-23	検知管 132MF	2,300	2,500
3410	9-801-29	検知管 15L	2,000	2,200
3410	9-801-52	検知管 135L	2,000	2,200
3410	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3410	9-800-15	検知管 3M	2,000	2,200
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3410	9-800-70	検知管 123	2,000	2,200
3410	9-800-10	検知管 181	2,300	2,500
3410	9-800-38	検知管 161	2,300	2,500
3410	9-801-58	検知管 122	2,000	2,200
3410	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
3410	9-801-75	検知管 60	2,300	2,500
3410	9-801-60	検知管 5H	2,000	2,200
3410	9-801-61	検知管 5M	2,000	2,200
3410	9-801-62	検知管 5L	2,000	2,200
3410	9-802-63	検知管 5La	2,000	2,200
3410	9-805-94	検知管 5LC	2,300	2,500
3410	9-801-63	検知管 5Lb	2,000	2,200
3410	9-806-75	検知管 45S	2,300	2,500
3410	9-802-60	検知管 8H	2,000	2,200
3410	9-800-64	検知管 8La	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3410	9-807-24	検知管 23M	2,700	2,900
3410	9-806-81	検知管 23L	2,700	2,900
3410	9-802-45	検知管 2HT	2,700	2,900
3410	9-801-65	検知管 2HH	2,300	2,500
3410	9-801-66	検知管 2H	2,000	2,200
3410	9-801-67	検知管 2L	2,000	2,200
3410	9-800-33	検知管 10	2,000	2,200
3410	9-801-69	検知管 9L	2,000	2,200
3410	9-805-10	検知管 52	2,700	2,900
3410	9-805-10	検知管 52	2,700	2,900
3410	9-805-10	検知管 52	2,700	2,900
3410	9-805-10	検知管 52	2,700	2,900
3410	9-802-77	検知管 53	2,700	2,900
3410	9-801-71	検知管 13M	2,300	2,500
3410	9-801-72	検知管 13	2,000	2,200
3410	9-809-09	検知管 13L	2,700	2,900
3410	9-800-78	検知管 105	2,300	2,500
3410	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3410	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3410	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3410	9-801-73	検知管 185	2,300	2,500
3410	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3410	9-802-01	検知管 121	2,000	2,200
3410	9-801-74	検知管 182	2,300	2,500
3410	9-801-75	検知管 60	2,300	2,500
3410	9-801-76	検知管 174	2,300	2,500
3410	9-801-77	検知管 174L	2,300	2,500
3410	9-807-26	検知管 174LL	2,300	2,500
3410	9-801-78	検知管 114	2,300	2,500
3410	9-801-79	検知管 115	2,300	2,500
3410	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3410	9-801-80	検知管 104	2,300	2,500
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-800-73	検知管 102L	2,000	2,200
3410	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
3410	9-802-98	検知管 75N	2,700	2,900
3410	9-801-82	検知管 75	2,300	2,500
3410	9-801-83	検知管 75L	2,300	2,500
3410	62-1613-39	75LN検知管tertブチルメルカプタン	2,300	2,500
3410	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
3410	9-800-04	検知管 191L	2,000	2,200
3410	9-801-84	検知管 17	2,000	2,200
3410	9-808-08	検知管 17L	2,300	2,500
3410	9-809-11	検知管 17LL	2,700	2,900
3410	9-801-84	検知管 17	2,000	2,200
3410	61-6863-48	231 フッ化スルフリル用パイロチューブ	2,700	2,900
3410	9-800-25	検知管 154	2,300	2,500
3410	9-801-86	検知管 100B	2,300	2,500
3410	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3410	9-800-03	検知管 191	2,300	2,500
3410	9-800-09	検知管 151L	2,000	2,200
3410	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
3410	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3410	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3410	9-800-22	検知管 113	2,300	2,500
3410	9-800-23	検知管 113L	2,700	2,900
3410	9-808-01	検知管 113LL	2,700	2,900

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3410	9-802-42	検知管 70	2,300	2,500
3410	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
3410	9-800-55	検知管 100A	2,300	2,500
3410	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3410	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3410	9-800-46	検知管 163	2,300	2,500
3410	9-800-47	検知管 163L	2,000	2,200
3410	9-800-75	検知管 135	2,000	2,200
3410	9-801-26	検知管 136H	2,000	2,200
3410	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3410	9-805-77	検知管 136LA	2,000	2,200
3410	9-801-16	検知管 136L	2,000	2,200
3410	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3410	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3410	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3410	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-805-19	検知管 51	2,700	2,900
3411	9-805-20	検知管 51L	2,700	2,900
3411	9-806-06	検知管 51H	2,700	2,900
3411	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3411	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3411	9-801-05	検知管 102H	2,000	2,200
3411	9-800-78	検知管 105	2,300	2,500
3411	9-800-73	検知管 102L	2,000	2,200
3411	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3411	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3411	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3411	9-800-18	検知管 101	2,000	2,200
3411	9-800-78	検知管 105	2,300	2,500
3411	9-800-20	検知管 101L	2,000	2,200
3411	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
3411	9-800-06	検知管 171	2,300	2,500
3411	9-802-03	検知管 121S	2,300	2,500
3411	9-802-01	検知管 121	2,000	2,200
3411	9-806-53	検知管 121SL	2,300	2,500
3411	9-802-69	検知管 121SP	2,300	2,500
3411	9-802-02	検知管 121L	2,000	2,200
3411	9-807-27	検知管 121F	2,300	2,500
3411	9-807-28	検知管 121SLF	2,300	2,500
3411	9-802-64	検知管 133L	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3411	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3411	9-801-43	検知管 103	2,300	2,500
3411	9-801-80	検知管 104	2,300	2,500
3411	9-802-06	検知管 193	2,300	2,500
3411	9-800-04	検知管 191L	2,000	2,200
3411	9-800-04	検知管 191L	2,000	2,200
3411	9-806-59	検知管 120	2,300	2,500
3411	9-802-07	検知管 16	2,300	2,500
3411	9-808-06	検知管 7H	2,700	2,900
3411	9-802-36	検知管 7J	2,300	2,500
3411	9-802-37	検知管 7	2,000	2,200
3411	9-802-38	検知管 7L	2,000	2,200
3411	9-807-13	検知管 91M	2,000	2,200
3411	9-802-08	検知管 91	2,000	2,200
3411	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
3411	9-807-29	検知管 91LL	2,000	2,200
3411	9-802-10	検知管 107	2,300	2,500
3411	9-802-74	検知管 25	2,300	2,500
3411	9-806-61	検知管 26	2,300	2,500
3411	9-802-80	検知管 27	2,700	2,900
3411	9-802-11	検知管 128	2,300	2,500
3411	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3411	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3411	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3411	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
3411	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
3411	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3411	9-805-16	検知管 149	2,300	2,500
3411	9-802-14	検知管 192	2,300	2,500
3411	9-802-17	検知管 111	2,000	2,200
3411	9-802-18	検知管 111L	2,300	2,500
3411	9-807-14	検知管 111LL	2,700	2,900
3411	9-800-10	検知管 181	2,300	2,500
3411	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3411	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3411	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3411	9-809-04	検知管 153	2,300	2,500
3411	9-809-05	検知管 153L	2,000	2,200
3411	9-802-20	検知管 152	2,000	2,200
3411	9-809-06	検知管 152L	2,000	2,200
3411	9-800-09	検知管 151L	2,000	2,200
3411	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
3411	9-802-22	検知管 119	2,300	2,500
3411	9-802-23	検知管 155	2,300	2,500
3411	9-801-05	検知管 102H	2,000	2,200
3411	9-801-73	検知管 185	2,300	2,500
3411	9-801-74	検知管 182	2,300	2,500
3411	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3411	9-800-04	検知管 191L	2,000	2,200
3411	9-809-01	検知管 71H	2,000	2,200
3411	9-802-25	検知管 71	2,000	2,200
3411	9-802-42	検知管 70	2,300	2,500
3411	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
3411	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
3411	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3411	9-808-01	検知管 113LL	2,700	2,900
3411	9-802-42	検知管 70	2,300	2,500
3411	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
3411	63-5593-48	70LN メルカブタン類用検知管	2,700	2,900
3411	9-801-83	検知管 75L	2,300	2,500
3411	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200

2022年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3411	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
3411	9-809-07	検知管 230H	2,000	2,200
3411	9-809-12	検知管 230	2,000	2,200
3411	9-802-02	検知管 121L	2,000	2,200
3411	9-802-02	検知管 121L	2,000	2,200
3411	9-801-69	検知管 9L	2,000	2,200
3411	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
3411	9-802-28	検知管 21	2,300	2,500
3411	9-802-68	検知管 21LA	2,300	2,500
3411	9-802-77	検知管 53	2,700	2,900
3411	9-802-29	検知管 4HT	2,700	2,900
3411	9-806-78	検知管 4HP	2,300	2,500
3411	9-802-30	検知管 4HH	2,000	2,200
3411	9-802-31	検知管 4H	2,000	2,200
3411	9-802-39	検知管 4HM	2,000	2,200
3411	9-802-32	検知管 4M	2,000	2,200
3411	9-802-33	検知管 4L	2,000	2,200
3411	9-802-34	検知管 4LL	2,000	2,200
3411	9-807-01	検知管 4LK	2,000	2,200
3411	9-808-07	検知管 4LB	2,300	2,500
3411	9-802-46	検知管 4LT	2,700	2,900
3411	9-806-75	検知管 45S	2,300	2,500
3411	9-802-35	検知管 45H	2,300	2,500
3411	9-808-09	検知管 35	2,700	2,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
88	0-5719-58	下段引出ユニットNR-650LS	129,000	135,000
88	0-5719-59	下段引出ユニットNR-900LS	226,000	238,000
88	0-5719-50	下段引出ユニットNMR-650LS	128,000	133,000
88	0-5719-57	下段引出ユニットNMR-900LS	220,000	231,000
88	0-5999-41	下段引出ユニットNR-650LD	134,000	140,000
88	0-5999-42	下段引出ユニットNR-900LD	230,000	242,000
88	0-5970-41	下段引出ユニットNMR-650LD	123,000	128,000
88	0-5970-42	下段引出ユニットNMR-900LD	212,000	222,000
88	7-4561-01	下段引出ユニットNR-650LS-T	131,000	137,000
88	7-4561-02	下段引出ユニットNR-900LS-T	228,000	240,000
88	7-4561-03	下段引出ユニットNMR-650LS-T	138,000	144,000
88	7-4561-04	下段引出ユニットNMR-900LS-T	235,000	246,000
88	7-4562-01	下段引出ユニットNR-650LD-T	131,000	137,000
88	7-4562-02	下段引出ユニットNR-900LD-T	225,000	237,000
88	7-4562-03	下段引出ユニットNMR-650LD-T	135,000	141,000
88	7-4562-04	下段引出ユニットNMR-900LD-T	226,000	237,000
89	0-9989-54	アルティア下段麻薬NR-900DR-M	360,000	372,000
89	0-9989-53	アルティア下段麻薬NMR-900DR-M	310,000	321,000
90	7-4566-01	下段収納扉ユニットNR-900MS	113,000	121,000
90	7-4566-02	下段収納扉NR-900MS(D700)	137,000	147,000
90	7-4566-03	下段収納扉ユニットNR-900MG	133,000	154,000
90	7-4566-04	下段収納扉NR-900MG(D700)	157,000	167,000
90	0-6920-22	下段引違扉ユニットNR-900SS	108,000	114,000
90	0-6920-23	下段引違扉NR-900SS(D700)	137,000	145,000
90	0-6920-24	下段引違扉ユニットNR-900SG	124,000	130,000
90	0-6920-25	下段引違扉NR-900SG(D700)	149,000	157,000
90	0-5719-52	アルティア下段 NR-650T	64,000	68,000
90	0-5719-53	アルティア下段 NR-900T	116,000	122,000
90	0-5719-45	アルティア下段耐荷重 NR-650HT	81,000	86,000
90	0-5719-46	アルティア下段耐荷重 NR-900HT	152,000	161,000
90	0-5970-23	アルティア下段耐荷重 NMR-900HT	142,000	149,000
91	8-8885-11	アルティアユニット NR-650G2	107,000	113,000
91	8-8886-11	アルティアユニット NMR-650G2	101,000	107,000
91	0-5720-11	アルティア下段ギャベツ NR-DST3	93,000	98,000
91	8-9991-02	アルティアクリーン NR-900G	136,000	143,000
91	8-9991-01	アルティアクリーン NMR-900G	132,000	139,000
91	0-7923-11	カウンター下ユニット NHD-2938	70,000	73,000
91	0-7923-12	カウンター下ユニット NHD-5738	123,000	128,000
92	0-5721-31	下段デスクユニットNR-D900B	100,000	105,000
92	8-8891-21	下段デスクNR-D900B(D700)	109,000	115,000
92	0-5721-32	下段デスクユニットNR-D1300B	116,000	122,000
92	8-8891-22	下段デスクNR-D1300B(D700)	125,000	132,000
92	0-1592-21	下段デスクユニットNMR-D900B	99,000	103,000
92	8-8891-23	下段デスクNMR-D900B(D700)	101,000	106,000
92	0-1592-22	下段デスクユニットNMR-D1300B	113,000	119,000
92	8-8891-24	デスクNMR-D1300B(D700)	124,000	131,000
92	7-4580-01	下段デスクユニットNR-D900	90,000	94,000
92	7-4580-02	下段デスクNR-D900(D700)	98,000	103,000
92	7-4580-03	下段デスクユニットNR-D1300	104,000	109,000
92	7-4580-04	下段デスクNR-D1300(D700)	112,000	118,000
92	7-4580-05	下段デスクユニットNMR-D900	89,000	93,000
92	7-4580-06	下段デスクNMR-D900(D700)	95,000	100,000
92	7-4580-07	下段デスクユニットNMR-D1300	102,000	106,000
92	7-4580-08	下段デスクNMR-D1300(D700)	112,000	117,000
93	7-4581-01	中段点滴ユニットNM-TT900D	165,000	171,000
93	0-5724-42	アルティア点滴 NM-TT900SⅢ	85,000	89,000
93	7-4565-01	中段収納扉ユニットNM-900MG	128,000	134,000
94	0-6920-21	中段引違扉ユニットNM-900SG	112,000	118,000
94	7-4585-01	中段引違扉ユニットNM-1150SG	93,000	99,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
94	0-5722-34	中段両開きユニットNM-650D	80,000	85,000
94	8-8889-31	中段両開きユニットNM-900D	95,000	101,000
95	0-9985-31	中段小物トレーユニットNM-650-8D	145,000	151,000
95	7-4583-02	中段小物トレーユニットNM-900-8D	174,000	182,000
95	8-8890-31	中段小物トレーNM-900-A4D	172,000	179,000
95	0-5983-54	中段扉付きユニットNM-650PA4	135,000	141,000
95	0-5983-63	中段扉付きユニットNM-650PSC	138,000	144,000
95	0-5983-55	中段扉付きユニットNM-650F	120,000	124,000
95	0-5722-48	中段扉付きユニットNM-900PA4	175,000	183,000
95	0-5722-57	中段扉付きユニットNM-900PSC	178,000	186,000
95	0-5722-56	中段扉付きユニットNM-900F	150,000	156,000
96	0-5723-21	アルティア中段小物 NM-250-8	60,000	62,000
96	0-5723-15	アルティア小物 NM-KM250-S8	60,000	62,000
96	0-5723-22	アルティア中段小物 NM-250-A4	49,000	51,000
96	0-7974-21	アルティア中段小物 NM-250-W3	53,000	56,000
96	0-5983-12	アルティア中段小物 NM-650-A4	88,000	92,000
96	0-5983-11	アルティア中段小物 NM-650-8	97,000	102,000
96	0-5723-24	アルティア中段小物 NM-900-A4	120,000	126,000
96	0-5975-01	アルティアA4ケース WB-2	1,100	1,200
96	0-5975-02	アルティア小物ケース WB-8	750	860
96	0-5975-03	アルティア遮光アンプルケース WBS-8	880	980
96	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	660	750
96	3-261-09	ワーキングボックス中仕切 WS-3 5枚	600	700
96	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	620	700
96	0-5976-01	アンプル保護スポンジ(灰色)10枚入	330	450
96	0-7948-31	中段スライド扉ユニットNM-650SD	112,000	116,000
97	7-4586-01	アルティア中段ユニットNM-1150	76,000	81,000
97	7-4582-01	中段ハーフ棚板ユニットNM-TT900N	75,000	79,000
97	8-5890-11	アルティア中段Hトレー NM-900HT	98,000	102,000
97	0-5983-17	アルティア中段トレー NM-650TW	60,000	63,000
97	0-5722-13	アルティア中段トレー NM-900T	95,000	101,000
98	0-5993-11	アルティアSボックス S-BOX	19,500	20,000
99	0-5725-42	カテーテルユニットNT-450D-K	128,000	137,000
99	0-5725-43	カテーテルユニットNT-650D-K	218,000	230,000
99	0-5725-44	カテーテルユニットNT-650D-KW	222,000	235,000
99	0-5725-26	カテーテルユニットNT-900D-M	270,000	283,000
99	0-5725-35	カテーテルユニットNT-900D-K	290,000	304,000
100	0-5729-33	トールユニット縦 NT-450-B	113,000	120,000
100	0-5973-41	トールトレーユニットNT-450D-PT	129,000	136,000
100	0-5729-31	トールユニット横 NT-650-B	110,000	116,000
100	8-8883-11	アルティアトールユニット NT-650	221,000	229,000
100	0-5729-36	アルティアユニット NT-450-BL	128,000	135,000
100	0-5729-37	アルティアユニット NT-650-BL	138,000	145,000
100	0-5729-38	アルティアユニット NT-350-HL	135,000	140,000
100	0-5729-34	アルティアユニット NT-350-H	110,000	115,000
100	0-5729-45	トールトレーユニットNT-350D-H	148,000	153,000
100	0-5986-41	トールファイルユニットNT-450D1	119,000	126,000
100	0-5729-42	トールファイルユニットNT-450D2	132,000	140,000
101	8-3974-11	アルティア上段 NU-900DW-L	93,000	97,000
101	8-3974-02	アルティア上段 NU-900DW-H	103,000	107,000
101	8-3974-03	アルティア上段 NU-650DW-H	93,000	96,000
101	0-5730-51	アルティア上段 NU-450D	31,000	32,000
101	0-5730-52	アルティア上段 NU-650D	41,000	43,000
101	7-4584-01	上段ユニット用笠木NK-650A	21,000	22,000
101	7-4584-02	上段ユニット用笠木NK-650B	29,000	30,000
101	7-4584-03	上段ユニット用笠木NK-650C	35,000	37,000
101	7-4584-04	上段ユニット用笠木NK-650D	44,000	52,000
101	7-4584-05	上段ユニット用笠木NK-900A	25,000	26,000
101	7-4584-06	上段ユニット用笠木NK-900B	33,000	35,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
101	7-4584-07	上段ユニット用笠木NK-900C	40,000	42,000
101	7-4584-08	上段ユニット用笠木NK-900D	49,000	51,000
105	8-2176-13	アルティアバスケットHAB75アイボリー	2,400	2,500
105	8-2176-14	アルティアバスケットHAB150アイボリー	3,600	3,800
105	8-2176-11	アルティアバスケットAB75アイボリー	4,000	4,200
105	8-2176-12	アルティアバスケットAB150アイボリー	7,100	7,500
106	0-5734-05	セパレーター ハーフ深150トレイ用 短	630	670
106	0-5734-06	セパレーター ハーフ浅75トレイ用 短	380	400
120	0-5396-01	器械戸棚 HP-SG13F1N	108,000	113,000
120	0-5396-02	器械戸棚 HP-SG12F1N	191,000	201,000
120	0-5396-03	器械戸棚 HP-SG11F1N	191,000	201,000
125	0-6896-01	シェルフ AHM610S4・1900	33,100	37,500
125	0-6896-02	シェルフ AHM760S4・1900	35,200	39,900
125	0-6896-03	シェルフ AHM910S4・1900	38,000	42,900
125	0-6896-04	シェルフ AHM1070S4・1900	42,200	47,600
125	0-6896-05	シェルフ AHM1220S4・1900	45,000	50,700
125	0-6896-06	シェルフ AHM1520S4・1900	53,000	61,700
125	0-6896-07	シェルフ AHM1820S4・1900	57,800	67,600
125	0-6896-08	シェルフ AHL610S4・1900	36,500	43,700
125	0-6896-09	シェルフ AHL760S4・1900	41,000	48,700
125	0-6896-10	シェルフ AHL910S4・1900	46,800	55,200
125	0-6896-11	シェルフ AHL1070S4・1900	50,000	58,700
125	0-6896-12	シェルフ AHL1220S4・1900	55,000	64,500
125	0-6896-13	シェルフ AHL1520S4・1900	64,500	75,200
125	0-6896-14	シェルフ AHL1820S4・1900	75,000	84,400
125	0-6056-01	シェルフ AHM610S4・1600	32,500	34,000
125	0-6056-02	シェルフ AHM760S4・1600	32,200	36,500
125	0-6056-03	シェルフ AHM910S4・1600	35,200	39,700
125	0-6056-04	シェルフ AHM1070S4・1600	39,200	44,200
125	0-6056-05	シェルフ AHM1220S4・1600	40,000	47,400
125	0-6056-06	シェルフ AHM1520S4・1600	50,000	58,200
125	0-6056-07	シェルフ AHM1820S4・1600	54,000	63,200
125	0-6056-08	シェルフ AHL610S4・1600	33,000	39,700
125	0-6056-09	シェルフ AHL760S4・1600	37,000	44,000
125	0-6056-10	シェルフ AHL910S4・1600	43,000	50,800
125	0-6056-11	シェルフ AHL1070S4・1600	47,000	55,300
125	0-6056-12	シェルフ AHL1220S4・1600	50,000	58,700
125	0-6056-13	シェルフ AHL1520S4・1600	60,000	70,000
125	0-6056-14	シェルフ AHL1820S4・1600	71,200	80,100
125	0-6057-01	シェルフ AHM610S4・1400	28,000	31,800
125	0-6057-02	シェルフ AHM760S4・1400	30,000	34,100
125	0-6057-03	シェルフ AHM910S4・1400	33,100	37,400
125	0-6057-04	シェルフ AHM1070S4・1400	37,100	41,900
125	0-6057-05	シェルフ AHM1220S4・1400	38,000	45,200
125	0-6057-06	シェルフ AHM1520S4・1400	48,000	56,100
125	0-6057-07	シェルフ AHM1820S4・1400	53,000	62,200
125	0-6057-08	シェルフ AHL610S4・1400	32,000	38,700
125	0-6057-09	シェルフ AHL760S4・1400	36,000	43,000
125	0-6057-10	シェルフ AHL910S4・1400	42,000	49,800
125	0-6057-11	シェルフ AHL1070S4・1400	46,000	54,300
125	0-6057-12	シェルフ AHL1220S4・1400	49,000	57,700
125	0-6057-13	シェルフ AHL1520S4・1400	59,000	69,000
125	0-6057-14	シェルフ AHL1820S4・1400	70,200	79,100
125	0-6894-21	イーブンシェルフ用棚 AHM610 1枚	4,400	5,000
125	0-6894-22	イーブンシェルフ用棚 AHM760 1枚	4,900	5,600
125	0-6894-23	イーブンシェルフ用棚 AHM910 1枚	5,700	6,500
125	0-6894-24	イーブンシェルフ用棚AHM1070 1枚	6,500	7,400
125	0-6894-25	イーブンシェルフ用棚AHM1220 1枚	7,300	8,200
125	0-6894-26	イーブンシェルフ用棚AHM1520 1枚	9,900	11,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
125	0-6894-27	イーブンシェルフ用棚AHM1820 1枚	11,000	12,400
125	0-6894-28	イーブンシェルフ用棚 AHL610 1枚	5,700	6,500
125	0-6894-29	イーブンシェルフ用棚 AHL760 1枚	6,800	7,700
125	0-6894-30	イーブンシェルフ用棚 AHL910 1枚	8,300	9,400
125	0-6894-31	イーブンシェルフ用棚AHL1070 1枚	9,300	10,500
125	0-6894-32	イーブンシェルフ用棚AHL1220 1枚	10,000	11,300
125	0-6894-33	イーブンシェルフ用棚AHL1520 1枚	13,000	14,700
125	0-6894-34	イーブンシェルフ用棚AHL1820 1枚	15,000	16,900
126	3-305-01	エレクターシェルフ SS610	32,600	36,000
126	3-306-01	エレクターシェルフ SS910	39,800	43,600
126	3-367-01	エレクター S1220SET ドーリー無	47,000	51,600
126	3-307-01	エレクターシェルフ SS1520	53,800	59,200
126	3-308-01	エレクターシェルフ MM610	40,800	45,000
126	3-308-02	エレクターシェルフ MM610ドーリー	76,900	84,700
126	3-309-01	エレクターシェルフ MM910	50,400	55,400
126	3-309-02	エレクターシェルフ MM910ドーリー	89,300	98,200
126	3-310-01	エレクターシェルフ MM1520	67,600	74,200
126	3-310-02	エレクターシェルフ MM1520ドーリー	111,000	126,800
126	3-312-01	エレクターシェルフ LL910	72,600	79,600
126	3-312-02	エレクターシェルフ LL910ドーリー	113,500	124,600
126	3-319-01	スーパーエレクターシェルフ MS610S	48,800	54,000
126	3-319-02	スーパーエレクター MS610SDドーリー	84,900	93,700
126	3-320-01	スーパーエレクターシェルフ MS910S	56,000	61,600
126	3-320-02	スーパーエレクター MS910SDドーリー	94,900	104,400
126	3-323-01	スーパーエレクターシェルフ LS910S	68,800	76,000
126	3-323-02	スーパーエレクター LS910SDドーリー	109,700	121,000
126	3-324-01	スーパーエレクターシェルフLS1520S	96,000	105,600
126	3-324-02	スーパーエレクターLS1520SDドーリー	147,500	162,300
129	0-6394-01	カルテ戸棚 HP-SA46F1	138,000	145,000
129	0-6394-02	カルテ戸棚 HP-SA49F1	146,000	153,000
129	0-6394-03	カルテ戸棚 HP-SA412F1	170,000	178,000
138	2-7538-01	書類収納ケース AP-F3	3,800	4,200
138	2-7538-02	書類収納ケース AP-F6	6,000	6,600
138	2-7538-03	書類収納ケース AP-F10	9,800	10,800
138	0-5440-01	BOXケース 920040	12,900	13,600
138	0-6657-01	3BOXケース MEG920030	13,900	14,700
138	3-261-01	ワーキングボックス W220型	9,520	10,500
138	3-261-02	ワーキングボックス W230型	9,660	10,700
138	3-261-03	ワーキングボックス W330型	9,820	10,900
138	3-261-04	ワーキングボックス W222型	10,040	11,100
138	3-261-05	ワーキングボックス W232型	10,180	11,200
138	3-261-06	ワーキングボックス W600型	10,320	11,600
138	3-261-07	ワーキングボックス W800型	10,400	11,700
138	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	660	750
138	3-261-09	ワーキングボックス中仕切 WS-3 5枚	600	700
138	3-261-10	ワーキングボックス中仕切 WS-6 5枚	620	700
138	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	620	700
139	7-3088-01	カラーレターケースM5 ブラック	1,700	1,900
139	7-3088-02	カラーレターケースM5 ホワイト	1,700	1,900
139	7-3088-03	カラーレターケースF4 ブラック	1,800	2,000
139	7-3088-04	カラーレターケースF4 ホワイト	1,800	2,000
139	7-3088-06	カラーレターケースF4 グリーン	1,800	2,000
139	7-3088-07	カラーレターケースF4 ブルー	1,800	2,000
140	61-3519-98	トレ-350 なんでもトレ- #350	240	270
141	3-5558-01	多目的クーラー KC-2C	400	460
141	3-5558-02	多目的クーラー KC-3	500	560
141	3-5558-03	多目的クーラー KC-5	700	830
141	3-5558-04	多目的クーラー KC-9	1,100	1,150
141	3-5558-05	多目的クーラー KC-18	1,800	2,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
141	3-5558-06	多目的クーラー KC-33	1,800	2,050
141	3-5558-07	多目的クーラー KC-65	4,300	4,800
141	3-5558-08	多目的クーラー KC-80	5,300	5,850
141	1-8730-01	クーラーBOX モンタナ 13	2,300	2,510
141	1-8730-02	クーラーBOX モンタナ 25	3,500	3,840
141	1-8730-03	クーラーBOX モンタナ 35	4,900	5,390
141	4-5654-01	発泡クーラー #10(インナー付)	1,700	1,850
141	4-5654-02	発泡クーラー #15(インナー付)	2,600	2,850
141	4-5654-04	発泡クーラー No. 10 インナー無し	1,200	1,350
141	4-5654-05	発泡クーラー No. 15 インナー無し	1,700	1,900
141	4-5654-06	発泡クーラー No. 30 インナー無し	3,300	3,650
142	7-9498-01	FBS-3 C WH スリムストッカー	7,000	7,200
142	7-9498-02	BS-3 C WH スリムストッカー	7,700	7,900
142	7-9498-03	BW-3 C WH スリムストッカー	8,900	9,200
143	5-060-08	トスロン・スケア 10L(角型)	3,400	3,500
143	5-060-09	トスロン密閉タンク SN-3 白	2,200	2,300
143	5-060-01	トスロン密閉タンク SN-4 白	2,050	2,100
143	5-060-02	トスロン密閉タンク SN-4 青	2,050	2,100
143	5-060-03	トスロン密閉タンク SN-13 白	3,600	3,700
143	5-060-04	トスロン密閉タンク SN-13 青	3,600	3,700
143	5-060-05	トスロン密閉タンク SN-20 白	4,050	4,150
143	5-060-06	トスロン密閉タンク SN-20 青	4,050	4,150
143	5-060-07	トスロン密閉タンク用オープナー	2,600	2,700
145	7-3086-01	カラーメッシュ折畳みコンテナ443313	1,400	1,540
145	7-3086-02	カラーメッシュ折畳みコンテナ443314	1,400	1,540
145	7-3086-03	カラーメッシュ折畳みコンテナ443327	1,400	1,540
145	7-3086-04	カラーメッシュ折畳みコンテナ443328	1,400	1,540
145	7-3086-06	カラーメッシュコンテナ フタ443315	450	500
145	7-3086-07	カラーメッシュコンテナ フタ443316	450	500
145	0-1763-01	収納BOX NC'BOX11	1,100	1,400
145	0-1763-02	収納BOX NC'BOX 22	2,200	2,700
145	0-1763-03	収納BOX NC'BOX 25	2,200	2,400
145	0-1763-04	収納BOX NC'BOX 45	2,800	3,100
145	7-9393-01	#25 セパレートバスケット	500	560
145	7-9393-02	#45 セパレートバスケット	740	810
145	7-9393-03	#75 セパレートバスケット	1,000	1,100
145	7-9393-04	#100 セパレートバスケット	1,530	1,680
145	1-4616-01	コンテナ仕切板 SP-36	460	490
145	1-4616-02	コンテナ仕切板 SP-56	700	730
147	8-9911-01	アルティアテーブル 白15	118,000	128,000
147	8-9911-02	アルティアテーブル ラベンダー15	118,000	128,000
147	8-9911-03	アルティアテーブル 青15	118,000	128,000
147	8-9911-04	アルティアテーブル アクアミント15	118,000	128,000
147	8-9911-05	アルティアテーブル 緑15	118,000	128,000
147	8-9911-06	アルティアテーブル 桃15	118,000	128,000
147	8-9911-07	アルティアテーブル 橙15	118,000	128,000
147	8-9911-08	アルティアテーブル 灰15	118,000	128,000
147	8-9911-09	アルティアテーブル 茶15	118,000	128,000
147	8-9912-01	アルティアテーブル 白18	135,000	146,000
147	8-9912-02	アルティアテーブル ラベンダー18	135,000	146,000
147	8-9912-03	アルティアテーブル 青18	135,000	146,000
147	8-9912-04	アルティアテーブル アクアミント18	135,000	146,000
147	8-9912-05	アルティアテーブル 緑18	135,000	146,000
147	8-9912-06	アルティアテーブル 桃18	135,000	146,000
147	8-9912-07	アルティアテーブル 橙18	135,000	146,000
147	8-9912-08	アルティアテーブル 灰18	135,000	146,000
147	8-9912-09	アルティアテーブル 茶18	135,000	146,000
147	0-7899-11	スタンドテーブル NST-1210	195,000	204,000
150	7-7820-01	BA-6KV(WH) 抗ウイルステーブル	50,700	54,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
150	7-7820-02	BA-6KV(PK) 抗ウイルステーブル	50,700	54,000
150	7-7820-03	BA-6KV(BL) 抗ウイルステーブル	50,700	54,000
150	7-7820-04	BA-6KV(NA) 抗ウイルステーブル	50,700	54,000
150	7-7820-05	BA-6KV(BR) 抗ウイルステーブル	50,700	54,000
150	7-7819-01	BA-5KV(WH) 抗ウイルステーブル	68,500	70,000
150	7-7819-02	BA-5KV(PK) 抗ウイルステーブル	68,500	70,000
150	7-7819-03	BA-5KV(BL) 抗ウイルステーブル	68,500	70,000
150	7-7819-04	BA-5KV(NA) 抗ウイルステーブル	68,500	70,000
150	7-7819-05	BA-5KV(BR) 抗ウイルステーブル	68,500	70,000
150	7-7815-01	BA-1KV(WH) 抗ウイルステーブル	50,600	53,000
150	7-7815-02	BA-1KV(PK) 抗ウイルステーブル	50,600	53,000
150	7-7815-03	BA-1KV(BL) 抗ウイルステーブル	50,600	53,000
150	7-7815-04	BA-1KV(NA) 抗ウイルステーブル	50,600	53,000
150	7-7815-05	BA-1KV(BR) 抗ウイルステーブル	50,600	53,000
150	7-7816-01	BA-2KV(WH) 抗ウイルステーブル	65,800	69,000
150	7-7816-02	BA-2KV(PK) 抗ウイルステーブル	65,800	69,000
150	7-7816-03	BA-2KV(BL) 抗ウイルステーブル	65,800	69,000
150	7-7816-04	BA-2KV(NA) 抗ウイルステーブル	65,800	69,000
150	7-7816-05	BA-2KV(BR) 抗ウイルステーブル	65,800	69,000
150	7-7817-01	BA-3KV(WH) 抗ウイルステーブル	76,500	80,400
150	7-7817-02	BA-3KV(PK) 抗ウイルステーブル	76,500	80,400
150	7-7817-03	BA-3KV(BL) 抗ウイルステーブル	76,500	80,400
150	7-7817-04	BA-3KV(NA) 抗ウイルステーブル	76,500	80,400
150	7-7817-05	BA-3KV(BR) 抗ウイルステーブル	76,500	80,400
150	7-7818-01	BA-4KV(WH) 抗ウイルステーブル	78,900	81,300
150	7-7818-02	BA-4KV(PK) 抗ウイルステーブル	78,900	81,300
150	7-7818-03	BA-4KV(BL) 抗ウイルステーブル	78,900	81,300
150	7-7818-04	BA-4KV(NA) 抗ウイルステーブル	78,900	81,300
150	7-7818-05	BA-4KV(BR) 抗ウイルステーブル	78,900	81,300
151	8-3757-01	スタックテーブルKR-Y-1845T	31,700	38,600
151	8-3757-02	スタックテーブルKR-Y-1860T	35,800	43,600
151	8-3757-03	スタックテーブルKR-T-1845T	39,800	48,400
151	8-3757-04	スタックテーブルKR-T-1860T	43,800	53,200
151	8-2799-01	スタックテーブルKR-Y-1845T木目	32,200	39,100
151	8-2799-02	スタックテーブルKR-Y-1860T木目	36,300	44,100
151	8-2799-03	スタックテーブルKR-T-1845T木目	40,300	49,100
151	8-2799-04	スタックテーブルKR-T-1860T木目	44,300	53,900
151	8-3920-01	折りたたみテーブルSB-645TA	19,000	20,000
151	8-3920-02	折りたたみテーブルSB-755TA	21,000	22,000
151	8-3920-03	折りたたみテーブルSB-900TA	25,000	27,000
154	8-9223-21	カート HFP-AS45-9APW1Y2	149,100	156,000
154	8-9223-11	ACアダプター棚HPA-NCV3	6,500	6,800
154	8-9223-12	バッテリー棚HPA-NCV4N	8,600	9,000
154	8-9223-13	スライドシェルフHPA-NCS65	26,900	28,200
154	8-9223-14	ゴミ箱ホルダーHPA-NCD2	8,400	8,800
154	8-9223-15	小物入れHPA-NCV5	7,100	7,500
154	8-9223-36	追加トレイ HFPA-NCT1PW1	15,750	16,500
154	8-9223-17	仕切り板ショートHPA-NCT2	1,500	1,600
154	8-9223-18	仕切り板ロングHPA-NCT3	2,600	2,700
155	8-7078-31	カレ LG11CH-ZD21(ピンク)	156,600	150,380
155	8-7078-33	カレ LG11CH-ZD23(グリーン)	156,600	150,380
155	8-7078-34	カレ LG11CH-ZD24(ブルー)	156,600	150,380
155	8-7078-35	カレ LG11CH-ZD25(パープル)	156,600	150,380
156	1-4618-03	プラ万能バット PB-3	1,260	1,350
160	7-8082-01	PCK-1W パソコンカート	49,000	54,000
160	8-7083-01	パソコンカートPSB-1	45,000	50,000
161	8-8873-01	パソコンカートPCK-1	41,000	45,000
161	8-8189-03	パソコン処置カートAO-KT-B ブルー	29,800	30,400
161	8-8189-04	パソコン処置カートAO-KT-P ピンク	29,800	30,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
161	8-8189-05	パソコン処置カートAO-KH-B ブルー	39,400	40,000
161	8-8189-06	パソコン処置カートAO-KH-P ピンク	39,400	40,000
161	8-8190-03	パソコン処置カートAO-ST-B ブルー	39,800	40,400
161	8-8190-04	パソコン処置カートAO-ST-P ピンク	39,800	40,400
161	8-8190-05	パソコン処置カートAO-SH-B ブルー	49,400	50,000
161	8-8190-06	パソコン処置カートAO-SH-P ピンク	49,400	50,000
163	7-7693-01	20P-NS カルテワゴン	37,000	39,000
163	7-7693-02	30P-NS カルテワゴン	46,000	48,000
163	7-7693-03	40P-NS カルテワゴン	54,000	56,000
163	7-7693-04	60P-NS カルテワゴン	65,000	68,000
163	7-7694-01	20F-NS カルテワゴン	45,000	47,000
163	7-7694-02	30F-NS カルテワゴン	58,000	61,000
163	7-7694-03	40F-NS カルテワゴン	64,000	67,000
163	7-7694-04	60F-NS カルテワゴン	84,000	88,000
163	8-7484-04	カルテワゴン20P	27,000	28,000
163	8-7484-01	カルテワゴン 30P	36,300	38,000
163	8-7484-02	カルテワゴン 40P	45,200	47,000
163	8-7484-03	カルテワゴン 60P	58,000	61,000
163	8-7485-01	カルテワゴン 30P-S	42,800	45,000
163	8-7485-02	カルテワゴン 40P-S	51,200	54,000
163	8-7485-03	カルテワゴン 60P-S	64,000	67,000
163	8-7482-04	カルテワゴン20F	35,000	36,000
163	8-7482-01	カルテワゴン 30F	47,900	50,000
163	8-7482-02	カルテワゴン 40F	50,100	52,000
163	8-7482-03	カルテワゴン 60F	63,600	66,000
163	8-7483-01	カルテワゴン 30F-S	53,900	56,000
163	8-7483-02	カルテワゴン 40F-S	56,100	59,000
163	8-7483-03	カルテワゴン 60F-S	69,600	73,000
165	0-1579-01	筆記台付カルテワゴン NCW-60H	96,000	104,000
165	0-1579-02	筆記台付カルテワゴン NCW-40H	75,000	81,000
167	8-3999-01	カルテワゴンNCW-40HS	180,000	213,000
167	0-3446-11	カルテスタンド(卓上型) R-700N	100,000	118,000
173	0-7922-21	点滴処置車 TS-NB1	413,000	427,000
173	0-7922-22	点滴処置車 TW-NB1	462,000	477,000
173	0-7922-23	点滴処置車 TS-NB3	433,000	450,000
173	0-7922-24	点滴処置車 TW-NB3	497,000	517,000
173	8-2167-21	点滴処置車 ブルースター950	138,000	144,000
173	8-2167-22	点滴処置車 ラベンダー950	138,000	144,000
173	8-2167-23	点滴処置車 ブルースター1400	158,000	166,000
173	8-2167-24	点滴処置車 ラベンダー1400	158,000	166,000
173	8-2167-31	点滴処置車 ブルースターワゴン	72,000	77,000
173	8-2167-32	点滴処置車 ラベンダーワゴン	72,000	77,000
173	8-2167-33	点滴処置車 ブルースターワゴン補助天板付	63,000	68,000
173	8-2167-34	点滴処置車 ラベンダーワゴン補助天板付	63,000	68,000
174	8-9454-21	JUST点滴カートJIC264	98,000	106,000
174	8-9454-22	JIC265 JUST点滴カート	118,000	128,000
174	7-8394-01	HI-600 折りたたみ点滴作業台	158,000	165,000
175	0-4595-11	簡易点滴処置車 ET-08FN	85,000	93,000
176	0-5679-01	点滴処置台 ET-10F	120,000	125,000
176	0-9466-01	点滴作業台 2型 MT2A	123,600	138,100
176	0-9466-02	点滴作業台 2型 MT2B	134,400	149,300
176	0-9465-12	点滴作業台 MT1220B	32,000	35,200
177	0-7979-01	コンパクト点滴処置車 ET-01	65,000	69,000
183	8-9564-21	JUSTナーシングカートJNC264AP	88,000	95,000
183	8-9565-21	JUSTナーシングカートJNC264AB	88,000	95,000
183	8-9564-22	JUSTナーシングカートJNC264BP	88,000	95,000
183	8-9565-22	JUSTナーシングカートJNC264BB	88,000	95,000
183	8-9564-23	JNC265CP ナーシングカート	98,000	106,000
183	8-9565-23	JNC265CB ナーシングカート	98,000	106,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
184	8-4811-31	シャッターワゴンTC3400	135,000	144,000
184	8-4811-11	ABS 浅型トレー XTR-3	4,900	5,200
184	8-4811-12	ABS 深型トレー XTR-6	7,400	7,900
184	8-4811-21	ABSTレー 仕切板セット 浅P-FT3	2,900	3,100
184	8-4811-22	ABSTレー 仕切板セット 深P-FT6	3,600	3,800
184	8-3564-01	ホワイトワゴン MI3105	83,800	89,400
184	8-3564-02	ホワイトワゴン MI3405	87,700	93,600
184	8-4812-11	麻酔カート仕切板N-AD3	3,880	4,100
184	8-4812-12	麻酔カート仕切板N-AD6	4,850	5,200
185	8-3304-03	小児科用カート LX34PRO-P	165,000	176,000
185	8-3304-04	小児科用カート LX34PRO-B	165,000	176,000
185	8-3304-01	小児科用カート LX3405PRO	169,000	180,000
185	8-3304-02	小児科用カートLX3405PROS	169,000	180,000
185	8-1341-11	LUXE 救急カート VCPR	10,500	11,200
185	8-3304-11	ホルダーセットA15-VO2-LX-A	7,500	8,000
185	8-1341-14	LUXE 救急カート X-FD3	1,100	1,200
185	8-1341-15	LUXE 救急カート X-SD3	920	1,000
185	8-1341-16	LUXE 救急カート X-FD6	1,050	1,100
185	8-1341-17	LUXE 救急カート X-SD6	920	1,000
185	8-1341-18	LUXE 救急カート P-FD3	5,000	5,300
185	8-1341-19	LUXE 救急カート P-FD6	5,700	6,100
185	8-1341-23	LUXE救急カート 追加用スライドレール	1,700	1,800
186	8-8506-01	カラフルミニカートCMCD-P	135,000	139,000
186	8-8506-02	カラフルミニカートCMCD-G	135,000	139,000
186	8-8506-03	カラフルミニカートCMCD-B	135,000	139,000
186	8-8506-04	カラフルミニカートCMCD-R	135,000	139,000
186	0-4559-11	救急カート 仕切板(小用横)	320	350
186	0-4559-12	救急カート 仕切板(小用縦)	220	250
186	0-4559-13	救急カート 仕切板(中用横)	500	540
186	0-4559-14	救急カート 仕切板(中用縦)	400	430
186	0-4559-15	救急カート 仕切板(大用横)	520	560
186	8-1607-11	ナビスメイト 仕切り板セット No. 1	2,000	2,200
186	8-1607-12	ナビスメイト 仕切り板セット No. 2	2,000	2,200
186	8-1607-13	ナビスメイト 仕切り板セット No. 3	2,000	2,200
186	8-1607-14	ナビスメイト 仕切り板セット No. 4	2,300	2,600
186	8-1607-15	ナビスメイト 仕切り板セット No. 5	2,300	2,600
191	0-3441-01	カラフルカート K2S-R 2段-赤	67,000	72,000
191	0-3441-02	カラフルカート K2S-B 2段-青	67,000	72,000
191	0-3441-03	カラフルカート K2S-Y 2段-黄	67,000	72,000
191	0-3441-05	カラフルカート K2W-R 2段-赤	72,000	77,000
191	0-3441-06	カラフルカート K2W-B 2段-青	72,000	77,000
191	0-3441-07	カラフルカート K2W-Y 2段-黄	72,000	77,000
191	0-3442-01	カラフルカート K3S-R 3段-赤	73,000	79,000
191	0-3442-02	カラフルカート K3S-B 3段-青	73,000	79,000
191	0-3442-03	カラフルカート K3S-Y 3段-黄	73,000	79,000
191	0-3442-05	カラフルカート K3W-R 3段-赤	82,000	88,000
191	0-3442-06	カラフルカート K3W-B 3段-青	82,000	88,000
191	0-3442-07	カラフルカート K3W-Y 3段-黄	82,000	88,000
191	3-4088-11	ステンレスグリーンカート SW-2HS	59,400	65,000
191	3-4087-11	ステンレスグリーンカート SS-2HS	45,600	50,000
191	3-4087-12	ステンレスグリーンカート SS-3HS	54,100	59,000
192	8-7466-01	ストレージステンレスカート CHS-2H	42,000	44,000
192	8-7466-02	ストレージステンレスカート CHS-3H	48,000	50,000
192	8-7466-03	ストレージステンレスカート CHW-2H	52,000	54,000
192	8-7466-04	ストレージステンレスカート CHW-3H	59,000	62,000
192	8-2529-01	ストレージステンカート CHS-2H-P	42,000	44,000
192	8-2529-02	ストレージステンカート CHS-3H-P	48,000	50,000
192	8-2529-03	ストレージステンカート CHW-2H-P	52,000	54,000
192	8-2529-04	ストレージステンカート CHW-3H-P	59,000	62,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
192	8-2530-01	ストレージステンカート CHS-2H-Y	42,000	44,000
192	8-2530-02	ストレージステンカート CHS-3H-Y	48,000	50,000
192	8-2530-03	ストレージステンカート CHW-2H-Y	52,000	54,000
192	8-2530-04	ストレージステンカート CHW-3H-Y	59,000	62,000
193	0-2694-01	回診車 HM-450	23,000	26,600
193	0-2694-02	回診車 HM-600	33,000	36,000
193	0-2694-03	回診車 HM-750	45,000	48,600
193	7-1282-01	HM-450-S 回診車	29,000	30,800
193	7-1282-02	HM-600-S 回診車	39,000	40,200
193	7-1282-03	HM-750-S 回診車	51,000	55,000
194	8-7465-01	ストレージステンレスカート CHS-2	28,000	29,000
194	8-7465-02	ストレージステンレスカート CHW-2	31,000	32,000
194	8-7465-03	ストレージステンレスカート CHS-3	32,000	33,000
194	8-7465-04	ストレージステンレスカート CHW-3	38,000	40,000
194	3-4085-11	ステンレスグリーンカート SS-2S	33,600	36,800
194	3-4085-12	ステンレスグリーンカート SW-2S	38,600	42,000
194	3-4085-13	ステンレスグリーンカート SS-3S	39,000	42,800
194	3-4085-14	ステンレスグリーンカート SW-3S	48,000	52,800
195	0-7980-01	ミニカート UH-2	32,000	35,500
195	0-7980-02	ミニカート UH-3	39,000	42,400
195	0-7963-02	スモールワゴン 引き出しなし	16,000	18,000
195	0-7963-01	スモールワゴン 引出しつき	26,000	28,000
196	8-8655-01	回診車KFK-2	33,000	36,000
196	8-2278-01	回診車 KS-2V-S	33,000	36,000
196	8-2278-02	回診車 KS-2V-M	36,000	40,000
196	8-2278-03	回診車 KS-3V-S	40,000	44,000
196	8-2278-04	回診車 KS-3V-M	43,000	47,000
197	8-8654-02	スクエアワゴン引出無SQ-B	24,000	26,000
197	8-8654-01	スクエアワゴン引出付SQ-A	34,000	38,000
197	0-9945-01	エコミー回診車 KSC2	16,900	20,300
197	0-9945-02	エコミー回診車 KWC2	19,200	23,000
197	0-9945-03	エコミー回診車 KSC3	22,300	26,800
197	0-9945-04	エコミー回診車 KWC3	24,900	29,600
197	8-3946-01	エコミー回診車KSC2-S	23,000	26,000
197	8-3946-02	エコミー回診車KWC2-S	26,000	29,000
197	8-3946-03	エコミー回診車KSC3-S	29,000	33,000
197	8-3946-04	エコミー回診車KWC3-S	32,000	36,000
199	7-7735-01	MCSWR-2PF小カラフルステンワゴン	20,000	21,000
199	7-7735-02	MCSWR-2GF小カラフルステンワゴン	20,000	21,000
199	7-7735-03	MCSWR-2LF小カラフルステンワゴン	20,000	21,000
199	7-7735-04	MCSWR-2SF小カラフルステンワゴン	18,000	19,000
199	7-7736-04	MCSWL-2SF小カラフルステンワゴン	25,500	26,500
199	8-6986-11	CSWR-2PF カラフルステンワゴン	21,000	22,000
199	8-6986-12	CSWR-2GF カラフルステンワゴン	21,000	22,000
199	8-6986-13	CSWR-2LF カラフルステンワゴン	21,000	22,000
199	8-6986-14	CSWR-2SF カラフルステンワゴン	19,000	20,000
199	8-6987-14	CSWR-3SF カラフルステンワゴン	24,000	25,000
199	8-6988-14	CSWL-2SF カラフルステンワゴン	26,500	27,500
204	0-5696-01	ステンレスエコミーカート S	28,000	31,000
204	0-5696-02	ステンレスエコミーカート W	39,000	43,000
204	7-7714-01	SA4 ステンレスエコミーカート	32,000	35,000
204	7-7714-02	WA4 ステンレスエコミーカート	42,000	46,000
204	0-1578-01	サイドネットワゴン Aタイプ	28,800	32,000
204	0-1578-02	サイドネットワゴン Bタイプ	43,600	47,400
205	7-7762-01	KK-45 器械卓子	35,000	38,000
205	7-7762-02	KK-60 器械卓子	40,000	44,000
205	0-5977-01	多目的器械卓子 ITW-1	29,500	32,400
206	0-1590-02	二段折り上げ卓子 2段・小	16,200	18,600
206	0-1590-01	二段折り上げ卓子 2段・大	21,000	23,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
206	0-1590-04	三段折り上げ卓子 3段・小	21,500	23,500
206	0-1590-03	三段折り上げ卓子 3段・大	28,800	31,200
206	0-1582-01	器械卓子2段3方枠付 A	16,700	18,400
206	0-1582-02	器械卓子2段3方枠付 B	20,000	22,000
206	0-1582-03	器械卓子3段3方枠付 A	23,600	25,700
206	0-1582-04	器械卓子3段3方枠付 B	30,800	33,400
207	0-1581-01	袖付器械卓子 縁なし	25,600	28,200
208	0-9944-01	エコミー器械卓子 KST2	14,700	17,000
208	0-9944-02	エコミー器械卓子 KWT2	16,900	19,600
208	0-9944-03	エコミー器械卓子 KST3	20,000	23,300
208	0-9944-04	エコミー器械卓子 KWT3	22,700	26,300
210	7-4571-01	ポールクランプ用ホルダー一点滴棒φ9mm	3,900	4,100
212	7-4425-01	業務用レジロールレジロール200300	1,650	1,900
212	7-4425-02	業務用レジロールレジロール230340	1,850	2,200
213	7-4344-01	カートダストカバー48-07(小)50枚	7,500	8,800
213	7-4344-02	カートダストカバー48-19(中)50枚	8,000	8,900
213	7-4344-03	カートダストカバー48-29(大)50枚	10,000	13,500
214	7-3437-01	処置車アルティアトレタイプ	161,000	168,000
214	7-3437-02	処置車ステンレス棚板	161,000	168,000
214	8-6996-01	ワンストップ処置車アルティアトレタイプ	162,000	169,000
214	8-6996-02	ワンストップ処置車ステンレス棚板	162,000	169,000
216	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	660	750
216	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	620	700
216	8-1289-01	処置車 BH2148	149,000	156,000
217	0-9943-02	足踏式ポリペール付処置車 KSC-PF	53,200	56,000
217	0-9943-04	足踏式ポリペール付処置車 KSC-PS	53,200	58,000
217	0-9943-01	足踏式ポリペール付処置車 KSC-PFH	83,600	90,000
217	0-9943-03	足踏式ポリペール付処置車 KSC-PSH	83,600	90,000
218	0-1586-11	繃帯交換車 BC-ASS	107,000	116,000
218	0-3440-11	繃帯交換車 BC-1000S	120,000	125,000
220	7-3737-01	ステンレスハンディカートNo. 1	54,600	57,400
221	8-8870-01	折りたたみ回診車HF-1	91,000	95,000
221	8-8870-02	折りたたみ回診車 HF-2	104,000	109,000
221	0-9413-01	折りたたみ式器械台 BH-141B	107,000	111,900
221	0-9413-02	折りたたみ式器械台 BH-141P	107,000	111,900
222	7-3736-02	No. 2 折畳ステンレスハンディカート	49,800	52,000
223	8-8721-01	プラスチックワゴンY401A	20,500	21,700
223	8-8721-02	プラスチックワゴンY401B	22,000	23,200
223	8-8719-01	プラスチックワゴンY101K	19,300	20,400
223	8-8719-02	プラスチックワゴンY201K	22,000	23,200
223	8-8719-03	プラスチックワゴンY101F	17,500	18,500
223	8-8719-04	プラスチックワゴンY201F	19,000	20,100
223	8-8723-01	プラスチックワゴンY101H	18,000	19,000
223	8-8723-02	プラスチックワゴンY201H	22,000	23,200
223	8-8719-11	プラスチックワゴンハンガー	8,800	9,300
223	8-8719-12	プラスチックワゴンサイドボックス	4,600	4,900
223	8-8720-01	プラスチックワゴンY101E	14,500	15,300
223	8-8720-02	プラスチックワゴンY201E	15,500	16,400
223	8-8722-01	プラスチックワゴンY101G	16,000	16,900
223	8-8722-02	プラスチックワゴンY201G	18,000	19,000
223	8-8719-11	プラスチックワゴンハンガー	8,800	9,300
223	8-8719-12	プラスチックワゴンサイドボックス	4,600	4,900
232	8-4538-01	スチールワゴンRFWG2-STBL	14,600	16,600
232	8-4538-02	スチールワゴンRFWG2-STPK	14,600	16,600
232	8-4538-03	スチールワゴンRFWG2-STWH	14,600	16,600
234	8-8756-01	バスケットカートBW1A	46,000	50,600
234	0-5697-01	サプライ車 X型	84,000	95,000
234	0-5697-02	サプライ車 H型	78,000	86,000
235	8-8589-01	ワゴンMTO-MW533	9,000	9,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
235	0-6829-01	万能カート(サイドアップ) NBKAU	65,700	72,500
235	0-6829-02	万能カート(サイドアップ) NBKBU	69,000	76,100
235	0-6829-03	万能カート(サイドアップ) NBKCU	71,400	78,800
235	0-6829-04	万能カート(サイドアップ) NBKDU	72,100	79,500
235	0-6829-05	万能カート(サイドアップ) NBKEU	79,600	87,900
235	0-6829-06	万能カート(サイドアップ) NBKFU	83,800	92,400
235	0-6829-07	万能カート(サイドアップ)NBKAU-S	59,700	65,900
235	0-6829-08	万能カート(サイドアップ)NBKBU-S	63,000	69,500
235	0-6829-09	万能カート(サイドアップ)NBKCU-S	65,400	72,200
235	0-6829-10	万能カート(サイドアップ)NBKDU-S	66,100	72,900
235	0-6829-11	万能カート(サイドアップ)NBKEU-S	73,600	81,300
235	0-6829-12	万能カート(サイドアップ)NBKFU-S	77,800	85,800
236	3-423-01	UTSカート NUTS1	85,100	96,400
236	3-423-02	UTSカート NUTS2	90,800	102,700
236	3-423-03	UTSカート NUTS3	93,300	105,900
236	3-423-04	UTSカート NUTS4	101,700	115,500
236	3-423-05	UTSカート NUTS1-S	79,100	89,800
236	3-423-06	UTSカート NUTS2-S	84,800	96,100
236	3-423-07	UTSカート NUTS3-S	87,300	99,300
236	3-423-08	UTSカート NUTS4-S	95,700	108,900
236	3-417-01	ワーキングテーブル 1型 NWT1A	56,500	63,200
236	3-417-02	ワーキングテーブル 1型 NWT1B	59,500	66,500
236	3-417-03	ワーキングテーブル 1型 NWT1C	65,700	73,600
236	3-417-04	ワーキングテーブル 1型 NWT1E	66,200	74,200
236	3-417-05	ワーキングテーブル 1型 NWT1F	73,800	82,700
236	3-417-06	ワーキングテーブル 1型 NWT1A-S	50,500	56,600
236	3-417-07	ワーキングテーブル 1型 NWT1B-S	53,500	59,900
236	3-417-08	ワーキングテーブル 1型 NWT1C-S	59,700	67,000
236	3-417-09	ワーキングテーブル 1型 NWT1E-S	60,200	67,600
236	3-417-10	ワーキングテーブル 1型 NWT1F-S	67,800	76,100
236	3-418-01	ワーキングテーブル 2型 NWT2A	64,800	72,300
236	3-418-02	ワーキングテーブル 2型 NWT2B	68,900	76,800
236	3-418-03	ワーキングテーブル 2型 NWT2C	77,400	86,500
236	3-418-04	ワーキングテーブル 2型 NWT2E	78,800	88,100
236	3-418-05	ワーキングテーブル 2型 NWT2F	89,900	100,400
236	3-418-06	ワーキングテーブル 2型 NWT2A-S	58,800	65,700
236	3-418-07	ワーキングテーブル NWT2B-S	62,900	70,200
236	3-418-08	ワーキングテーブル NWT2C-S	71,400	79,900
236	3-418-09	ワーキングテーブル NWT2E-S	72,800	81,500
236	3-418-10	ワーキングテーブル NWT2F-S	83,900	93,800
237	8-3860-01	メタルポールワゴンMKW-WT3S	4,730	5,010
237	8-3860-02	メタルポールワゴンMKW-WT3M	5,390	5,640
237	8-3860-03	メタルポールワゴンMKW-WT3W	5,940	5,700
238	3-5657-01	スキマワゴン A	29,000	32,000
238	3-5657-02	スキマワゴン B	33,500	36,000
238	3-5657-03	スキマワゴン C	36,000	39,200
239	8-2459-01	ユーティリティカート YDS-106	64,000	67,500
239	8-2459-02	ユーティリティカート YDS-301	72,400	76,300
239	8-2459-03	ユーティリティカート YDS-302	73,300	77,300
239	8-2459-04	ユーティリティカートYDS-106鍵付	64,000	67,500
239	8-2459-05	ユーティリティカートYDS-301鍵付	80,000	84,400
239	8-2459-06	ユーティリティカートYDS-302鍵付	81,000	85,400
239	8-2459-11	ユーティリティカート仕切板セット	2,800	3,000
239	8-8719-11	プラスチックワゴンハンガー	8,800	9,300
241	7-7051-01	900x2200ストレッチャーカバー百枚	33,000	35,900
244	7-8435-01	フレーム本体 ワイドリネンカート	57,000	73,000
244	7-8435-11	120B ワイドリネンカート	8,000	9,400
244	7-8435-12	120G ワイドリネンカート	8,000	9,400
244	7-8435-13	120Y ワイドリネンカート	8,000	9,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
244	7-8435-14	180B ワイドリネンカート	9,000	10,000
244	7-8435-15	180G ワイドリネンカート	9,000	10,000
244	7-8435-16	360B ワイドリネンカート	12,000	14,000
245	8-2452-01	リネンカート DS-574-020-0	23,500	25,900
245	8-2452-11	リネンカート DS-574-420-3	7,500	7,900
245	8-2452-12	リネンカート DS-574-420-5	7,500	7,900
245	8-2452-13	リネンカート DS-574-420-6	7,500	7,900
246	0-4480-01	ランドリーカート HP-7000 本体	29,800	33,300
246	0-4585-11	イルリガードル台用グリップ G-GN	4,400	4,800
246	8-7592-01	リネンワゴンGN-2-ST スチール	78,200	83,300
246	8-7592-02	リネンワゴンGN-2-SUS ステンレス	98,500	105,000
246	8-7592-11	リネンワゴン予備袋	21,000	24,000
246	0-9156-01	カート DS-226-351-0	32,400	35,600
246	0-9156-02	カート DS-226-361-0	34,700	38,200
246	0-9156-03	カート 袋小 DS-226-550	8,200	8,600
246	0-9156-04	カート 袋大 DS-226-560	10,000	10,500
247	0-5564-01	ランドリーカート用袋防水ビニル120L白	9,300	13,900
247	0-5564-02	ランドリーカート用袋防水ビニル120L黄	9,300	13,900
247	0-5564-03	ランドリーカート用袋防水ビニル120L緑	9,300	13,900
247	8-427-01	ダストカート Y-1 大	19,800	24,300
247	8-427-02	ダストカート Y-1 小	15,400	19,000
248	7-7708-01	小 リネンカートポケット	3,950	4,350
248	7-7708-02	大 リネンカートポケット	4,750	5,150
250	0-7126-01	完全収納ボックス台車NHT-107E小型	16,500	18,200
250	0-7126-02	完全収納ボックス台車NHT-307E大型	28,600	31,500
250	0-7126-03	完全収納ボックス台車NHT-107SD	30,000	33,000
250	0-7126-04	完全収納ボックス台車NHT-307SD	45,000	49,500
250	3-450-12	ネットハンドカー NHT-107	28,000	30,800
250	3-450-11	ネットハンドカー NHT-307	42,000	46,200
252	7-7778-01	EB-12B 清拭ロビーベンチ	58,000	66,000
252	7-7778-02	EB-12W 清拭ロビーベンチ	58,000	66,000
252	7-7778-03	EB-12P 清拭ロビーベンチ	58,000	66,000
252	7-7778-04	EB-12G 清拭ロビーベンチ	58,000	66,000
252	7-7778-05	EB-12V 清拭ロビーベンチ	58,000	66,000
252	7-7779-01	EB-18B 清拭ロビーベンチ	70,000	80,000
252	7-7779-02	EB-18W 清拭ロビーベンチ	70,000	80,000
252	7-7779-03	EB-18P 清拭ロビーベンチ	70,000	80,000
252	7-7779-04	EB-18G 清拭ロビーベンチ	70,000	80,000
252	7-7779-05	EB-18V 清拭ロビーベンチ	70,000	80,000
254	7-7763-01	EB-R18B リクライニング丸型ベンチ	90,000	103,000
254	7-7763-02	EB-R18W リクライニング丸型ベンチ	90,000	103,000
254	7-7763-03	EB-R18P リクライニング丸型ベンチ	90,000	103,000
254	7-7763-04	EB-R18G リクライニング丸型ベンチ	90,000	103,000
254	7-7763-05	EB-R18V リクライニング丸型ベンチ	90,000	103,000
257	8-5764-01	マガジンラック SHSK-001D2	19,700	20,600
257	8-5764-02	マガジンラック SHWA-001D	19,670	20,500
259	7-3360-01	キッズガーデンKID-1150-BL	26,900	28,300
259	7-3360-02	キッズガーデンKID-1150-YE	26,900	28,300
259	7-3360-03	キッズガーデンKID-1150-OR	26,900	28,300
259	7-3360-04	キッズガーデンKID-1150-GN	26,900	28,300
259	7-3361-01	キッズガーデンKID-900-BL	22,500	23,800
259	7-3361-02	キッズガーデンKID-900-YE	22,500	23,800
259	7-3361-03	キッズガーデンKID-900-OR	22,500	23,800
259	7-3361-04	キッズガーデンKID-900-GN	22,500	23,800
259	7-3362-01	キッズガーデンKID-B925-BL	58,000	61,000
259	7-3362-02	キッズガーデンKID-B925-YE	58,000	61,000
259	7-3362-03	キッズガーデンKID-B925-OR	58,000	61,000
259	7-3362-04	キッズガーデンKID-B925-GN	58,000	61,000
259	7-3363-01	キッズガーデンKID-M90-BL	18,900	19,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
259	7-3363-02	キッズガーデンKID-M90-YE	18,900	19,900
259	7-3363-03	キッズガーデンKID-M90-OR	18,900	19,900
259	7-3363-04	キッズガーデンKID-M90-GN	18,900	19,900
259	7-3364-01	キッズガーデンKID-C1150-BL	37,700	39,800
259	7-3364-02	キッズガーデンKID-C1150-YE	37,700	39,800
259	7-3364-03	キッズガーデンKID-C1150-OR	37,700	39,800
259	7-3364-04	キッズガーデンKID-C1150-GN	37,700	39,800
259	7-3365-01	キッズガーデンKID-I250-BL	12,200	12,800
259	7-3365-02	キッズガーデンKID-I250-YE	12,200	12,800
259	7-3365-03	キッズガーデンKID-I250-OR	12,200	12,800
259	7-3365-04	キッズガーデンKID-I250-GN	12,200	12,800
259	7-3366-01	キッズガーデンKID-K10-BL	8,600	9,100
259	7-3366-02	キッズガーデンKID-K10-YE	8,600	9,100
259	7-3366-03	キッズガーデンKID-K10-OR	8,600	9,100
259	7-3366-04	キッズガーデンKID-K10-GN	8,600	9,100
259	7-3367-01	キッズガーデンKID-K20-BL	9,100	9,600
259	7-3367-02	キッズガーデンKID-K20-YE	9,100	9,600
259	7-3367-03	キッズガーデンKID-K20-OR	9,100	9,600
259	7-3367-04	キッズガーデンKID-K20-GN	9,100	9,600
259	7-3368-01	キッズガーデンKID-K30-BL	8,600	9,100
259	7-3368-02	キッズガーデンKID-K30-YE	8,600	9,100
259	7-3368-03	キッズガーデンKID-K30-OR	8,600	9,100
259	7-3368-04	キッズガーデンKID-K30-GN	8,600	9,100
277	8-5963-01	カルテホルダー SG 50枚	2,050	2,200
277	8-5962-01	カルテホルダー DB 50枚	3,100	3,300
281	7-3036-01	カルテバッグMT-縦	1,600	1,700
281	7-3036-02	カルテバッグMT-横	1,600	1,700
281	8-5896-01	カルテバッグ MKB-XF	2,400	2,600
282	8-1625-01	ハンディポーチ HP306BL	240	270
282	8-1625-02	ハンディポーチ HP304BL	550	660
284	7-3089-01	ファイルボックスS	350	400
284	7-3089-02	ファイルボックスM	420	460
284	7-3089-03	ファイルボックスL	620	700
284	7-3089-04	ファイルボックスファイルスタンド	330	370
286	62-2968-35	YBKK-12D 小物保管庫12人用	203,800	214,000
286	62-2968-36	YBKK-18D 小物保管庫18人用	265,800	279,100
286	62-2968-37	YBKK-36D 小物保管庫36人用	531,500	558,100
286	62-2968-38	YBKK-20M 小物保管庫20人用	230,000	241,500
286	62-2968-39	YBKK-30M 小物保管庫30人用	300,000	315,000
286	62-2968-40	YBKK-50M 小物保管庫50人用	500,000	525,000
293	2-9759-01	プラスシェルF9933000	9,300	10,400
296	7-3369-01	サインスタンドSSW-A4	14,600	15,700
296	7-3369-02	サインスタンドSSW-B4	16,000	17,200
296	7-3369-03	サインスタンドSSW-A3	18,300	19,600
301	64-6432-47	BR313 自在ホウキ木柄(本体)	1,080	1,140
301	64-6432-48	BR314 自在ホウキ木柄(本体)	1,270	1,340
301	64-6432-49	BR315 自在ホウキ木柄(本体)	1,720	1,820
301	64-6432-50	SP070 自在ホウキ木柄(スペア)	630	660
301	64-6432-51	SP080 自在ホウキ木柄(スペア)	840	880
301	64-6432-52	SP090 自在ホウキ木柄(スペア)	1,270	1,340
301	64-6432-59	PK146 掃除用品玄関ほうき&ちりとり	1,190	1,260
301	64-6432-60	PK777 掃除用品 浴槽洗いFM	2,060	2,170
301	64-6432-61	PK778 掃除用品 浴槽洗いFL	2,270	2,390
301	64-6432-62	PK-SP831 掃除用品浴槽洗いスペア	920	980
301	64-6432-63	PK779 掃除用品 浴室床洗い	1,110	1,170
301	64-6432-65	PK781 掃除用品 浴室スミズミブラシ	710	750
301	64-6432-66	PK764 掃除用品 浴室水切りワイパー	730	770
302	7-6900-01	FL390 スプレーフロアモップ	2,300	2,370
302	7-6900-11	SQA61 スプレーフロアモップ	600	630

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
302	7-6899-01	FL391 スプレーフロアワイパー	2,200	2,310
302	7-6899-11	SQA67 スプレーフロアワイパー 2枚	400	430
303	0-2750-01	TCTグリーンモップV-1本体	22,000	24,000
303	0-2750-02	ディスインフェクター30用不織布100枚	14,000	15,400
303	1-6523-01	ダスターモップ 45	5,350	6,300
303	1-6523-02	ダスターモップ 60	5,750	6,750
303	1-6523-03	ダスターモップ 90	8,700	10,200
303	1-6523-11	ダスターモップ マイクロクロス45三十入	1,200	1,300
303	1-6523-12	ダスターモップ マイクロクロス60三十入	1,500	1,650
303	1-6523-13	ダスターモップ マイクロクロス90三十入	2,250	2,500
303	1-6523-15	ダスターモップ マイクロクロス120	3,000	3,300
303	1-6523-14	ダスターモップMO511-060X-MB	750	830
304	8-3636-01	フローリングワイパー M12703	1,400	1,510
305	7-6878-01	MC620 モコモハンディモップ	560	590
305	7-6878-02	MC621GR モコモハンディモップ	670	710
305	7-6878-11	MC-SP860 モコモハンディモップ	440	470
306	6-9636-01	粘着クリーナー(エコミーS)C2150	1,520	1,750
307	7-4112-01	スーパーロングトイレットペーパーシングル	520	580
307	7-4112-02	スーパーロングトイレットペーパーw 4個	520	580
307	7-2261-01	イトコ芯なしスリム 150m 6ロール	640	770
307	7-2261-02	イトコ芯なしスリム 180m 6ロール	710	860
307	7-2261-03	6R250m イットコ芯なしスリム	990	1,090
307	7-2261-04	1R250m イットコ芯なしスリム	170	200
313	7-1258-01	MDS調剤台 錠剤台 Bセット W900	310,680	463,500
313	7-1258-02	MDS調剤台 錠剤台L BセットW900	301,880	450,600
313	7-1258-03	MDS調剤台 外用薬台 BセットW900	323,880	483,800
313	7-1258-04	MDS調剤台 散薬台 Bセット W900	286,580	399,300
313	7-1258-05	MDS調剤台 水剤台 W600	290,000	451,900
314	8-5860-13	MDS調剤台 S79220WH本体	28,000	43,100
314	8-5860-14	MDS調剤台 S79224WH本体	30,000	46,400
314	8-5860-11	MDS調剤台 S79221WH	17,500	27,100
314	8-5860-12	MDS調剤台 S79225WH	22,000	34,000
314	8-3941-01	MDS調剤台078828オープントレ透明	520	800
314	8-3941-04	MDS調剤台 078831オープントレ黄	710	1,090
314	8-3961-01	追加オープントレL 078832 透明	610	940
314	8-3941-05	調剤台 S79265クローストレセット	510	790
314	8-3941-06	MDS調剤台 078838 ネームカード	15	30
314	8-4066-01	MDS調剤台 S79244WH	40,800	63,100
314	8-4066-02	MDS調剤台 S79245WH	57,400	88,800
314	8-4066-03	MDS調剤台 S79246WH	34,500	53,200
314	8-4066-04	MDS調剤台 S79247WH	48,600	75,200
314	8-4066-05	MDS調剤台 S79248WH	50,000	77,500
314	8-4066-06	MDS調剤台 S79249WH	70,600	109,200
315	8-1088-13	MDS調剤台Bセット SF7659WH	155,300	240,200
315	8-1088-04	MDS調剤台Bセット SF7661WH	215,500	333,300
315	8-1088-15	MDS調剤台Cセット SF7663WH	121,400	187,800
315	8-1088-06	MDS調剤台Cセット SF7665WH	176,000	272,400
315	8-1088-17	SF7683WH 開き戸ステージセット	107,600	166,400
315	8-1088-08	SF7685WH 開き戸ステージセット	118,400	183,200
315	8-3969-09	調剤台小BセットL型 SF7667WH	235,000	364,000
315	8-3969-13	調剤台大BセットL型 SF7675WH	196,500	303,900
315	8-3969-10	調剤台小BセットR型 SF7668WH	235,000	364,000
315	8-3969-12	調剤台小BセットR型 SF7672WH	290,000	449,200
315	8-3969-14	調剤台大BセットR型 SF7676WH	196,500	303,900
315	8-4067-11	MDS調剤台 青 OF7090WH	58,400	90,400
315	8-4067-12	MDS調剤台 緑 OF7091WH	58,400	90,400
315	8-4068-11	MDS調剤台 青 OF7102WH	92,500	143,000
315	8-4068-12	MDS調剤台 緑 OF7103WH	92,500	143,000
315	8-4067-04	MDS調剤台 S79328WH棚板セット	10,700	16,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
315	8-3533-01	ステージ天板調剤台 青 OF7073SE	26,200	40,500
315	8-3533-02	ステージ天板調剤台 緑 OF7074SE	26,200	40,500
315	8-3555-01	調剤台OF7077SEステージ天板左仕様	31,800	49,200
315	8-3555-02	調剤台OF7078SEステージ天板左仕様	31,800	49,200
315	8-3574-01	調剤台OF7079SEステージ天板右仕様	31,800	49,200
315	8-3574-02	調剤台OF7080SEステージ天板右仕様	31,800	49,200
315	8-3647-01	ステージ天板調剤台 青 OF7085SE	32,300	50,000
315	8-3647-02	ステージ天板調剤台 緑 OF7086SE	32,300	50,000
316	8-4052-01	MDS調剤台 スチール棚板セット600	1,800	2,790
316	8-4052-02	MDS調剤台 スチール棚板セット900	2,300	3,540
316	8-4052-03	MDS調剤台ガラス棚板セット600 4枚	26,000	32,000
316	8-4052-04	MDS調剤台ガラス棚板セット900 4枚	33,300	40,000
316	7-4814-01	KVストック棚板セットS77637	3,710	4,090
316	7-4814-02	KVストック棚板セットS77657	3,890	4,280
316	8-3831-01	MDS調剤台 085453SE薬品シール	750	1,140
316	8-3831-02	調剤台026328SEマグネットテープ赤	600	940
316	8-3831-03	調剤台026329SEマグネットテープ青	600	940
316	8-3831-04	調剤台026330SEマグネットテープ黒	600	940
316	8-4061-02	MDS調剤台 S89003 WH	216,900	335,400
316	8-4061-04	MDS調剤台 S89001 WH	242,500	374,900
316	8-4061-06	MDS調剤台 S89005 WH	271,600	420,100
317	7-4510-03	ウッディ薬品棚MC-M63A	104,000	107,000
317	7-4510-04	ウッディ薬品棚MC-M63B	107,000	110,000
317	7-4510-05	ウッディ薬品棚MC-M72A	114,000	118,000
317	7-4510-06	ウッディ薬品棚MC-M72B	111,000	115,000
317	8-3941-01	MDS調剤台078828オーブントレ透明	520	800
317	8-3941-04	MDS調剤台 078831オーブントレ黄	710	1,090
317	8-3941-05	調剤台 S79265クローズドトレセット	510	790
317	8-3941-06	MDS調剤台 078838 ネームカード	15	30
318	7-5078-01	ユニット薬品棚HP-UH1F1NN	48,300	50,700
318	7-5078-02	ユニット薬品棚HP-UH5F1	134,000	141,000
318	7-5078-04	ユニット薬品棚HP-UH10F1NN	143,000	150,000
318	7-5078-05	ユニット薬品棚HP-UD7F1N3	136,000	143,000
318	7-5078-06	ユニット薬品棚HP-UD8F1N3	185,000	194,000
318	7-5078-07	ユニット薬品棚HP-UD9F1N3	129,000	135,000
323	2-6779-27	薬用冷蔵庫 MPR-S150H-PJ	270,000	300,000
323	2-6779-28	薬用冷蔵庫 MPR-S300H-PJ	350,000	390,000
323	2-2052-01	冷蔵庫UKS-3610DHC	270,000	300,000
323	2-2052-02	冷蔵庫UKS-5410DHC	360,000	400,000
323	8-6674-01	血液保冷库MBR-107T4-PJ	380,000	420,000
325	1-6644-01	バイオフリーザー GS-1376HC	150,000	170,000
325	1-6644-12	バイオフリーザー GS-3120HC	260,000	290,000
325	1-6644-13	バイオフリーザー GS-5210HC	350,000	390,000
325	1-6644-04	バイオマルテクーラーKGT-4010HC	340,000	380,000
326	2-6834-01	卓上型超低温槽 DTF-35	595,000	660,000
326	2-6834-11	卓上型超低温槽 標準トレー	30,000	33,000
326	2-6834-12	卓上型超低温槽 フリーズボックス用トレー	20,000	22,000
326	2-5480-02	フリーズボックスIB-02100 20個	21,400	23,540
326	2-5480-05	フリーズボックス IB-02081	20,900	22,990
326	2-6834-15	卓上型超低温槽 ステンレス架台	30,000	33,000
326	1-5714-21	小型超低温槽 VT-78HC	490,000	540,000
326	1-5714-22	小型超低温槽 VT-208HC	620,000	690,000
326	1-5714-11	専用アルミトレー トレー段数3段式	14,000	16,000
328	1-5021-11	冷蔵庫用温度計 PC-3300	3,200	3,400
328	61-0104-36	testo174T温度データロガー単体	8,000	8,300
328	61-0104-37	testo174T温度ログセット	18,000	19,000
328	3-3422-01	超低温用データロガーKT-155F/EX	19,800	20,800
328	3-3422-01-20	データロガーKT-155F/EX校正付	34,800	35,800
329	2-4708-01	冷蔵庫用温度計 0571 1716-00	4,100	4,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
329	2-4708-02	冷蔵庫用温度計 0572 1717-00	4,600	4,800
329	0-6041-01	冷蔵庫用温度計 ミニ 横型	500	530
329	0-6041-02	冷蔵庫用温度計 ミニ 縦型	500	530
329	0-6041-03	冷蔵庫用温度計 ポリス	580	610
330	7-3431-01	ステンレス架台W900用	76,000	79,000
330	7-3431-02	ステンレス架台W1200用	88,000	92,000
332	6-522-01	ステンスプーン 3本組	480	590
332	6-522-02	ステンスプーン 150mm	130	160
332	6-522-03	ステンスプーン 165mm	140	170
332	6-522-04	ステンスプーン 180mm	210	260
332	6-522-05	ステンスプーン 210mm	310	360
332	6-522-06	ステンスプーン 240mm	380	440
332	6-522-07	ステンスプーン 300mm	590	680
332	6-522-08	ステンスプーン 360mm	1,840	2,120
332	6-522-09	ステンスプーン 450mm	3,350	3,860
332	6-522-10	ステンスプーン 500mm	10,500	12,100
332	6-522-11	ステンスプーン 600mm	13,900	16,000
332	6-523-02	ステンスプーン ヘラ付 150mm	190	230
332	6-523-03	ステンスプーン ヘラ付 165mm	210	260
332	6-523-04	ステンスプーン ヘラ付 180mm	230	280
332	6-523-05	ステンスプーン ヘラ付 210mm	490	570
332	6-523-06	ステンスプーン ヘラ付 240mm	570	660
332	6-523-07	ステンスプーン ヘラ付 300mm	860	990
332	6-523-08	ステンスプーン ヘラ付 360mm	2,420	2,790
332	6-523-09	ステンスプーン ヘラ付 450mm	4,400	5,070
332	6-523-10	ステンスプーン ヘラ付 500mm	11,600	13,400
332	6-523-11	ステンスプーン ヘラ付 600mm	15,300	17,600
332	9-891-01	ラボランスパーテル180mm 平 11本	1,900	2,300
332	9-891-02	ラボランスパーテル150mm丸細 11本	1,400	1,700
332	9-891-03	ラボランスパーテル180mm丸細 11本	1,900	2,300
332	9-891-04	ラボランスパーテル210mm丸細 11本	2,300	2,800
332	9-891-05	ラボランスパーテル240mm丸細 11本	5,800	7,000
332	9-891-06	ラボランスパーテル180mm丸太 11本	3,400	4,100
333	0-7423-01	計量スプーン 4本組	1,150	1,320
333	8-1421-01	シリコンクリーナー Spoon SC-02M	700	750
333	8-1421-02	シリコンクリーナー Spoon SC-03L	900	950
334	1-4635-11	バランスディッシュ BD-1 千入	5,500	6,000
334	1-4635-12	バランスディッシュ BD-2 千入	8,200	9,000
334	1-4635-23	BD-3 バランスディッシュ	8,150	8,900
334	1-4636-11	バランスディッシュ非帯電BDA-1 千入	6,100	6,700
334	1-4636-12	バランスディッシュ非帯電BDA-2 千入	9,400	10,300
334	1-4636-23	BDA-3 バランスディッシュ非帯電	10,000	10,200
334	1-3145-01	ディスポトレー DT-1 500入	4,400	4,600
334	1-3145-02	ディスポトレー DT-2 500入	7,700	7,900
334	1-3145-03	ディスポトレー DT-3 200入	6,700	6,900
334	1-3145-04	ディスポトレー DT-4 100入	5,800	6,000
334	1-3145-05	ディスポトレー DT-5 100入	8,350	8,650
336	0-1925-01	散薬瓶150ml透明キャップ黒	1,430	1,580
336	0-1925-02	散薬瓶150ml透明キャップ赤	1,430	1,580
336	0-1926-01	散薬瓶300ml透明キャップ黒	1,720	1,900
336	0-1926-02	散薬瓶300ml透明キャップ赤	1,720	1,900
336	0-1927-01	散薬瓶500ml透明キャップ黒	2,750	3,030
336	0-1927-02	散薬瓶500ml透明キャップ赤	2,750	3,030
336	0-1928-01	散薬瓶150ml遮光キャップ黒	1,720	1,900
336	0-1928-02	散薬瓶150ml遮光キャップ赤	1,720	1,900
336	0-1929-01	散薬瓶300ml遮光キャップ黒	1,870	2,060
336	0-1929-02	散薬瓶300ml遮光キャップ赤	1,870	2,060
336	0-1930-01	散薬瓶500ml遮光キャップ黒	3,030	3,340
336	0-1930-02	散薬瓶500ml遮光キャップ赤	3,030	3,340

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
336	0-1931-01	散薬瓶散薬瓶用キャップ黒	350	390
336	0-1931-02	散薬瓶散薬瓶用キャップ赤	350	390
336	0-1932-01	散薬瓶散薬瓶用ラベル黒 100枚入	700	770
336	0-1932-02	散薬瓶散薬瓶用ラベル赤 100枚入	700	770
336	4-5031-03	共通摺合わせ広口試薬瓶白色120ml	2,500	2,650
336	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	3,350	3,400
336	4-5031-05	共通摺合わせ広口試薬瓶白色500ml	4,100	4,500
336	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	2,550	2,700
336	4-5032-02	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色60ml	2,700	3,000
336	4-5032-03	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色120ml	4,100	4,200
336	4-5032-04	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色250ml	4,600	5,100
336	4-5032-05	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色500ml	6,500	7,000
336	4-5032-06	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色1000ml	10,700	11,000
338	0-8153-01	お薬どうぞ	700	750
339	7-8462-01	HA-4128 錠剤カッター	580	610
341	8-7224-01	薬磨り潰し HA4132	1,000	1,070
342	61-6715-59	744000 木目 茶漉 小 シングル	280	310
345	4-378-01	低溶出バイアル瓶2mlγ滅菌処理 10本	6,500	7,000
345	4-378-02	低溶出バイアル瓶5mlγ滅菌処理 10本	6,600	7,100
345	4-378-03	低溶出バイアル瓶 10ml γ滅菌処理	6,800	7,300
345	4-378-04	低溶出バイアル15mlγ滅菌処理 10本	7,000	8,200
345	4-378-05	低溶出バイアル20mlγ滅菌処理 10本	7,100	7,600
345	4-378-06	低溶出バイアル50mlγ滅菌処理 10本	8,400	9,000
347	2-569-01	メスシリンダー1634AH/5	920	1,230
347	2-569-02	メスシリンダー1634AH/10	950	1,230
347	2-569-03	メスシリンダー1634AH/25	990	1,270
347	2-569-04	メスシリンダー1634AH/50	1,080	1,330
347	2-569-05	メスシリンダー1634AH/100	1,180	1,530
347	2-569-06	メスシリンダー1634AH/250	1,980	2,500
347	2-569-07	メスシリンダー1634AH/500	2,600	3,100
347	2-569-08	メスシリンダー1634AH/1000	4,000	4,800
347	2-569-09	メスシリンダー1634AH/2000	7,000	8,300
347	2-569-01-20	メスシリンダー1634AH/5 校正付	9,920	10,230
347	2-569-02-20	メスシリンダー1634AH/10 校正付	9,950	10,230
347	2-569-03-20	メスシリンダー1634AH/25 校正付	9,990	10,270
347	2-569-04-20	メスシリンダー1634AH/50 校正付	10,080	10,330
347	2-569-05-20	メスシリンダー1634AH/100校正付	10,180	10,530
347	2-569-06-20	メスシリンダー1634AH/250校正付	10,980	11,500
347	2-569-07-20	メスシリンダー1634AH/500校正付	11,600	12,100
347	2-569-08-20	メスシリンダー1634AH/1000校正付	13,000	13,800
347	2-569-09-20	メスシリンダー1634AH/2000校正付	16,000	17,300
348	1-1516-01	湯煎器 150	6,500	8,230
349	8-9026-01	B型投薬瓶30ml白181101 25本	800	880
349	8-9026-02	B型投薬瓶60ml白182101 25本	1,060	1,170
349	8-9026-03	B型投薬瓶(100ml)183101 白	520	570
349	8-9026-04	B型投薬瓶(200ml)184101 白	740	810
351	63-1377-52	1-26規格外用瓶20mL茶/白200本	6,780	7,460
351	63-1377-61	1-27規格外用瓶30mL茶/白200本	6,780	7,460
351	63-1377-73	1-28規格外用瓶60mL茶/白200本	8,470	9,320
351	63-1377-83	1-29外用瓶100mL茶/白100本	5,210	5,740
351	63-1377-95	1-30規格外用瓶500mL茶/白50本	8,600	9,460
351	7-7387-01	規格20茶NH 外用瓶 200本	9,930	10,930
351	7-7387-02	規格30茶NH 外用瓶 200本	9,930	10,930
351	7-7387-03	規格60茶NH 外用瓶 200本	11,620	12,790
351	7-7387-04	規格100茶NH 外用瓶	6,780	7,460
351	7-7387-05	規格500茶NH 外用瓶	9,390	10,330
351	7-6554-01	UG軟膏壺 3-61青 100個	1,820	2,010
351	7-6554-02	UG軟膏壺 3-62青 100個	2,300	2,530
351	7-6554-03	UG軟膏壺 3-63青 100個	2,670	2,940

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
351	7-6554-04	UG軟膏壺 3-64青 100個	3,150	3,470
351	7-6554-05	UG軟膏壺 3-65青 100個	3,760	4,140
351	7-6554-06	UG軟膏壺 3-66青 50個	2,610	2,880
353	8-1463-01	UG軟膏壺3-51青クリア(百個入)	1,940	2,140
353	8-1463-02	UG軟膏壺3-52青クリア(百個入)	2,420	2,670
353	8-1463-03	UG軟膏壺3-53青クリア(百個入)	2,910	3,210
353	8-1463-04	UG軟膏壺3-54青クリア(百個入)	4,360	4,800
353	8-1463-05	UG軟膏壺3-55青クリア(百個入)	7,510	8,270
353	8-1463-06	UG軟膏壺 3-56 青クリア(50入)	4,970	5,470
361	6-629-01	ポリ袋0.03mm厚75×150 二千枚	2,800	3,000
361	6-629-02	ポリ袋0.03mm厚90×150 二千枚	3,280	3,500
361	6-629-03	ポリ袋 0.03mm厚 90×200千枚	1,980	2,100
361	6-629-04	ポリ袋0.03mm厚100170 二千枚	3,850	4,100
361	6-629-05	ポリ袋 0.03mm厚100×200千枚	2,100	2,300
361	6-629-06	ポリ袋 0.03mm厚 100×25千枚	2,550	2,700
361	6-629-07	ポリ袋 0.03mm厚115×200千枚	2,300	2,400
361	6-629-08	ポリ袋 0.03mm厚115×250千枚	2,650	2,800
361	6-629-09	ポリ袋 0.03mm厚130×200千枚	2,550	2,700
361	6-629-10	ポリ袋 0.03mm厚130×250千枚	2,980	3,200
361	6-629-11	ポリ袋 0.03mm厚140×200千枚	2,650	2,800
361	6-629-12	ポリ袋 0.03mm厚150×300千枚	3,950	4,200
361	6-629-13	ポリ袋 0.03mm厚165×280千枚	4,100	4,300
361	6-629-14	ポリ袋 0.03mm厚180×280千枚	4,400	4,700
361	6-629-15	ポリ袋 0.03mm厚190×310千枚	5,100	5,400
361	6-629-16	ポリ袋 0.03mm厚200×325千枚	5,550	5,900
361	6-629-17	ポリ袋 0.03mm厚230×350千枚	6,750	7,200
361	6-629-18	ポリ袋 0.03mm厚260×370千枚	7,980	8,400
361	6-629-19	ポリ袋 0.03mm厚260×400千枚	8,450	9,000
361	6-629-20	ポリ袋 0.03mm厚280×390千枚	9,100	9,600
361	6-629-21	ポリ袋 0.03mm厚300×450五百	5,500	5,900
361	6-629-22	ポリ袋 0.03mm厚330×380五百	5,250	5,600
361	6-629-23	ポリ袋 0.03mm厚355×450五百	6,500	6,900
361	6-629-24	ポリ袋 0.03mm厚450×670五百	12,000	12,700
361	6-629-25	ポリ袋 0.03mm厚 650×700中	18,000	19,100
361	6-629-26	ポリ袋 0.03mm厚 760×900大	27,500	29,100
361	6-630-01	ポリ袋0.05mm厚7590 二千枚	2,800	3,000
361	6-630-02	ポリ袋0.05mm厚90170 二千枚	5,200	5,600
361	6-630-03	ポリ袋0.05mm厚100150 二千枚	5,100	5,400
361	6-630-04	ポリ袋 0.05mm厚100×200千枚	3,150	3,400
361	6-630-05	ポリ袋 0.05mm厚115×200千枚	3,300	3,500
361	6-630-06	ポリ袋 0.05mm厚115×250千枚	3,980	4,200
361	6-630-07	ポリ袋 0.05mm厚125×200千枚	3,600	3,800
361	6-630-08	ポリ袋 0.05mm厚125×250千枚	4,350	4,600
361	6-630-09	ポリ袋 0.05mm厚140×250千枚	4,800	5,100
361	6-630-10	ポリ袋 0.05mm厚150×200千枚	4,350	4,600
361	6-630-11	ポリ袋 0.05mm厚150×250千枚	5,200	5,600
361	6-630-12	ポリ袋 0.05mm厚150×310千枚	6,150	6,600
361	6-630-13	ポリ袋 0.05mm厚165×280千枚	6,200	6,600
361	6-630-14	ポリ袋 0.05mm厚180×320千枚	7,600	8,100
361	6-630-15	ポリ袋 0.05mm厚205×310千枚	8,400	9,000
361	6-630-16	ポリ袋 0.05mm厚215×330五百	4,650	5,000
361	6-630-17	ポリ袋 0.05mm厚230×350五百	5,250	5,600
361	6-630-18	ポリ袋 0.05mm厚255×350五百	5,850	6,200
361	6-630-19	ポリ袋 0.05mm厚280×370五百	6,700	7,200
361	6-630-20	ポリ袋 0.05mm厚330×450五百	9,450	10,100
361	6-630-21	ポリ袋 0.05mm厚355×450五百	10,200	10,900
361	6-630-22	ポリ袋 0.05mm厚380×500五百	12,000	12,800
361	6-630-23	ポリ袋0.05mm厚760×900 二百	17,400	18,500
361	6-631-01	ポリ袋 0.1mm厚 75×130 千枚	3,400	3,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
361	6-631-02	ポリ袋 0.1mm厚 90×170 千枚	4,900	5,200
361	6-631-03	ポリ袋0.1mm厚 100×200 千枚	6,000	6,400
361	6-631-04	ポリ袋0.1mm厚 125×200 千枚	6,850	7,300
361	6-631-05	ポリ袋0.1mm厚 150×250 千枚	9,850	10,500
361	6-631-06	ポリ袋0.1mm厚 150×300 千枚	11,700	12,400
361	6-631-07	ポリ袋0.1mm厚165×280 五百枚	5,980	6,400
361	6-631-08	ポリ袋0.1mm厚 180×300	6,950	7,400
361	6-631-09	ポリ袋0.1mm厚205×300 五百枚	7,950	8,500
361	6-631-10	ポリ袋0.1mm厚215×350 五百枚	9,550	10,200
361	6-631-11	ポリ袋0.1mm厚230×350 五百枚	10,200	10,900
361	6-631-12	ポリ袋0.1mm厚255×400 五百枚	12,900	13,700
361	6-631-13	ポリ袋0.1mm厚280×410 五百枚	14,300	15,200
361	6-631-14	ポリ袋0.1mm厚300×460 五百枚	17,100	18,200
361	6-631-15	ポリ袋0.1mm厚320×450 五百枚	18,000	19,100
361	6-631-16	ポリ袋0.1mm厚 380×500 二百	9,350	10,000
361	6-631-17	ポリ袋0.1mm厚 470×670 二百	15,500	16,500
361	6-631-18	ポリ袋0.1mm厚550×900 百枚	12,000	12,800
361	6-631-19	ポリ袋0.1mm厚760×950 百枚	17,800	19,000
361	6-631-20	ポリ袋 400×600 200枚	11,900	12,700
361	6-631-21	ポリ袋 500×800 200枚	22,700	24,100
361	6-631-22	ポリ袋 900×1000	25,900	27,500
365	7-9999-01	SS 手提げ袋 100枚入	210	240
365	7-9999-02	S 手提げ袋 100枚入	260	300
365	7-9999-03	M 手提げ袋 100枚入	340	390
365	7-9999-04	L 手提げ袋 100枚入	480	550
365	7-9999-05	LL 手提げ袋 100枚入	700	800
365	7-891-01	SB-28-25 サービスバックS 乳白	420	460
365	7-891-02	SB-38-25 サービスバックM 乳白	700	770
365	7-891-03	SB-48-25 サービスバックL 乳白	1,140	1,250
365	7-891-04	SB-60-25サービスバック60号乳白	1,160	1,280
365	7-891-05	SB-70-25サービスバック70号乳白	1,550	1,700
365	7-891-06	BT-35-25 サービスバック 小	570	620
365	7-891-07	BT-45-25 サービスバック 大	780	860
365	7-891-08	SBS-28-25 サービスバックS 銀	800	880
365	7-891-09	SBS-38-25 サービスバックM 銀	1,270	1,400
365	7-891-10	SBS-48-25 サービスバックL 銀	1,780	1,960
370	7-052-04	品質管理手袋3011 LL 12双入	3,300	3,450
370	7-052-14	品質管理手袋3011 L 12双入	2,600	2,720
370	7-052-24	品質管理手袋3011 M 12双入	2,600	2,720
370	7-052-34	品質管理手袋 3011 S 12双入	2,600	2,720
371	7-8001-01	DTBL24 卓上ブラックライト	16,800	17,800
376	0-5351-11	ウィークリーディスペンサー52105BL	24,300	24,700
377	0-1609-01	散薬トレー ホワイト	3,200	3,400
377	0-1609-02	散薬トレー オレンジ	3,200	3,400
377	0-1609-03	散薬トレー イエロー	3,200	3,400
377	0-1609-04	散薬トレー グリーン	3,200	3,400
377	0-5992-01	連結式個人ケース イエロー	270	280
377	0-5992-02	連結式個人ケース レッド	270	280
377	0-5992-03	連結式個人ケース グリーン	270	280
377	0-5992-04	連結式個人ケース ホワイト	270	280
377	0-5992-05	連結式個人ケース クリアー	270	280
377	0-5992-06	連結式個人ケース イエロー(フタ付き)	320	300
377	0-5992-07	連結式個人ケース レッド(フタ付き)	320	300
377	0-5992-08	連結式個人ケース グリーン(フタ付き)	320	300
377	0-5992-09	連結式個人ケース ホワイト(フタ付き)	320	300
377	0-5992-10	連結式個人ケース クリアー(フタ付き)	320	300
378	3-261-11	ワーキングボックス中仕切 WS-8 6枚	620	700
378	3-261-08	ワーキングボックス中仕切 WS-2 4枚	660	750
385	0-5354-11	アソートボックス(予備用)3012000	2,340	2,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
385	0-5354-11	アソートボックス(予備用)3012000	2,340	2,500
387	0-474-01	補液ワゴン 本体 850X410X900	46,000	51,000
388	7-1240-01	個人ケースホルダーY0790501	2,600	2,800
391	8-8240-01	カレンダーポケットW-418	3,200	3,400
393	0-170-01	与薬セーフティー袋	450	490
398	7-3073-01	カラーカップクリア 10個	500	530
398	7-3073-02	カラーカップレッド 10個	500	530
398	7-3073-03	カラーカップブルー 10個	500	530
402	8-1619-11	足踏式消毒スタンド 可変式	29,000	33,000
426	8-5911-11	AS2632 ナビエアータオル	28,600	30,700
429	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	110	120
429	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,880	3,150
429	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,900	14,100
429	5-5378-11	アイワイブ ステンレスケース 300	5,200	6,000
433	7-9838-01	L200ハード ここえみ ペーパータオル	190	240
433	64-4047-42	50200011 流せるペーパータオル	5,100	6,410
433	4-2869-01	8300 4つ折りディスポ紙タオル	380	400
433	4-2869-51	83000 4つ折りディスポ紙タオル	7,700	8,200
433	4-2868-01	8302 4つ折りディスポ紙タオル	390	420
433	4-2868-51	83020 4つ折りディスポ紙タオル	7,900	8,500
437	8-5403-01	タオルホルダー OT-568-200-0	5,300	5,600
438	0-4557-03	ステリライズロッカー S-01FN	150,000	162,000
438	0-4557-04	ステリライズロッカー W-02FN	220,000	240,000
438	0-2380-12	UVロッカー UVL-2・OW	180,000	195,000
439	0-5232-21	スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX	235,000	247,000
440	7-8105-01	R-ホワイト UVクリーン	80,000	96,000
440	7-8105-02	R-オリエンタルチェリーUVクリーン	95,000	111,000
440	7-8105-03	R-ウォールナット UVクリーン	98,000	113,000
440	7-8105-04	L-ホワイト UVクリーン	83,000	99,000
440	7-8105-05	L-オリエンタルチェリーUVクリーン	98,000	114,000
440	7-8105-06	L-ウォールナット UVクリーン	101,000	116,000
440	7-7636-01	8-Rホワイト UVクリーンエクセレント	105,000	120,000
440	7-7636-02	8-RオリエンタルチェリーUVクリーン	128,000	145,000
440	7-7636-03	8-Rメイプル UVクリーンエクセレント	128,000	145,000
440	7-7636-04	8-RゼブラウッドライトUVクリーン	128,000	145,000
440	7-7636-05	8-RゼブラウッドダークUVクリーン	128,000	145,000
440	7-7636-06	8-RウォールナットUVクリーン	130,000	147,000
440	7-7636-07	8-Lホワイト UVクリーンエクセレント	108,000	123,000
440	7-7636-08	8-LオリエンタルチェリーUVクリーン	131,000	148,000
440	7-7636-09	8-Lメイプル UVクリーンエクセレント	131,000	148,000
440	7-7636-10	8-LゼブラウッドライトUVクリーン	131,000	148,000
440	7-7636-11	8-LゼブラウッドダークUVクリーン	131,000	148,000
440	7-7636-12	8-LウォールナットUVクリーン	133,000	148,000
440	7-7636-13	10 ホワイト UVクリーンエクセレント	140,000	145,000
440	7-7636-14	10オリエンタルチェリーUVクリーン	168,000	188,000
440	7-7636-15	10 メイプル UVクリーンエクセレント	168,000	188,000
440	7-7636-16	10ゼブラウッドライトUVクリーン	168,000	188,000
440	7-7636-17	10ゼブラウッドダークUVクリーン	168,000	188,000
440	7-7636-18	10ウォールナットUVクリーン	171,000	191,000
440	7-7636-19	16 ホワイト UVクリーンエクセレント	182,000	208,000
440	7-7636-20	16オリエンタルチェリーUVクリーン	218,000	245,000
440	7-7636-21	16 メイプル UVクリーンエクセレント	218,000	245,000
440	7-7636-22	16ゼブラウッドライトUVクリーン	218,000	245,000
440	7-7636-23	16ゼブラウッドダークUVクリーン	218,000	245,000
440	7-7636-24	16ウォールナットUVクリーン	223,000	250,000
441	8-8778-05	スリッパ殺菌ロッカーKE-S020	376,000	384,000
444	0-5136-01	卓上型殺菌線消毒保管器 NB-5	69,000	76,400
444	0-5137-01	殺菌保管器 NB-2	116,000	124,000
445	0-1506-01	殺菌ランプ TUV-15W	2,500	2,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
464	7-6249-41	ピュレルサーフェス プロ0018-66	1,930	2,000
472	7-4415-01	キュービーテナーカート5・10L用	29,800	32,700
472	7-4415-02	キュービーテナーカート18・20L用	29,800	32,600
477	7-5455-01	ウェットクロスMO738-000X-MB	400	550
480	7-1084-01	おうとくりん防護品キット	590	610
480	7-1084-02	おうとくりん吸収シート入り	920	960
480	64-8859-47	T31101 らくらく汚物処理キット2	4,620	4,980
484	0-7279-11	電動噴霧器 ターンテーブル	89,000	98,000
485	62-2958-20	F-176-6-G ニュー吸水マット	8,500	9,000
485	62-2958-21	F-176-6-GR ニュー吸水マット	8,500	9,000
485	62-2958-23	F-176-12-G ニュー吸水マット	15,000	15,800
485	62-2958-24	F-176-12-GR ニュー吸水マット	15,000	15,800
485	0-2399-01	消毒マット F-38-6 マット	5,500	6,700
485	0-2399-02	消毒マット F-38-6B ベース	19,000	23,000
485	0-2399-03	消毒マットC-108 専用消毒液 4L	2,520	3,150
486	0-1596-01	ピュアマット PM-690G	8,000	8,800
486	0-1596-02	ピュアマット PM-6120G	11,000	12,100
486	0-1596-03	ピュアマット PM-690AST	10,000	11,000
486	0-1596-11	ピュアマットPM690G用アンダーマット	16,200	17,820
486	0-1596-12	ピュアマットPM6120Gアンダーマット	18,750	20,630
487	1-1752-01	温湿度計A-230-W	1,700	1,930
487	1-1752-02	温湿度計A-230-P	1,700	1,930
487	1-1752-03	温湿度計A-230-B	1,700	1,930
487	1-1752-01-20	温湿度計A-230-W校正証明書付	11,700	11,930
487	1-1752-02-20	温湿度計A-230-P校正証明書付	11,700	11,930
487	1-1752-03-20	温湿度計A-230-B校正証明書付	11,700	11,930
487	7-1353-01-20	TT-558-GY デジタル温湿度計校正	11,000	12,000
487	7-1353-02-20	TT-558-OR デジタル温湿度計校正	11,000	12,000
487	7-1353-03-20	TT-558-BL デジタル温湿度計校正	11,000	12,000
488	8-9547-01	ソーラー温湿度計 PC-5200TRH	4,500	4,700
489	61-9940-16	O-319DW アナログ温湿度計	1,400	1,550
489	61-9940-17	O-319NW アナログ温湿度計	1,400	1,550
490	61-0065-46	カラー寒暖計ミルノピンク	470	490
490	61-0065-47	カラー寒暖計ミルノグリーン	470	490
490	61-0065-44	板付温度計(フック箱)-30~50℃	750	870
492	1-610-01	赤液棒状温度計 -100~+50℃	4,000	4,370
492	1-610-02	赤液棒状温度計 -80~+50℃	2,660	3,000
492	1-610-03	赤液棒状温度計 -70~+50℃	1,830	2,100
492	1-610-05	赤液棒状温度計 -50~+50℃	1,230	1,300
492	1-610-06	赤液棒状温度計 -40~+50℃	840	910
492	1-610-07	赤液棒状温度計 -30~+105℃	650	690
492	1-610-08	赤液棒状温度計 -30~+50℃	570	600
492	1-610-09	赤液棒状温度計 -20~+100℃	330	340
492	1-610-10	赤液棒状温度計 -20~+105℃	490	520
492	1-610-11	赤液棒状温度計 -20~+50℃	480	510
492	1-610-12	赤液棒状温度計 -5~+105℃	430	450
492	1-610-13	赤液棒状温度計 0~+50℃	430	450
492	1-610-14	赤液棒状温度計 0~+100℃	280	300
492	1-610-15	赤液棒状温度計 0~+150℃	740	780
492	1-610-16	赤液棒状温度計 0~+200℃	750	790
493	8-9946-01	残留塩素測定用試薬rapid 50錠	600	660
493	8-9946-02	残留塩素測定用試薬rapid 100錠	1,100	1,210
493	8-9946-03	残留塩素測定用試薬rapid 250錠	2,500	2,750
493	8-9946-04	残留塩素測定用試薬rapid 1000錠	10,000	11,000
494	2-8917-11	遊離塩素粉試薬HI93701-01 百回	4,000	4,200
494	2-8917-12	遊離塩素粉試薬HI93701-03 三百回	11,200	11,600
494	2-8917-14	全塩素粉末試薬 HI 93711-01	4,000	4,200
494	2-8917-15	全塩素粉末試薬 HI 93711-03	11,200	11,600
494	1-2724-12	HI771用試薬 HI95771-01	4,800	4,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
494	63-1202-28	O563 4405 IAQセット	113,000	116,000
506	64-3951-40	VPP-60 簡易飛沫防止パネルW600	8,400	9,200
506	64-3951-41	VPP-90 簡易飛沫防止パネルW900	9,200	10,100
506	64-3951-42	VPP-60飛沫防止パネルW600 5枚	38,200	41,700
506	64-3951-43	VPP-90飛沫防止パネルW900 5枚	41,700	45,700
508	64-5234-97	水溶性ランドリーバッグS 25枚×8袋	22,200	25,600
508	7-3186-01	EXCELENE 水溶性ランドリーバッグ	46,600	52,400
509	64-5070-84	抗菌性軟質フィルムアキレス5枚入	4,000	4,600
513	7-9214-01	引戸用フットハンドル	800	840
513	7-9214-02	開き戸用フットハンドル	1,400	1,500
516	8-5001-11	半ラミネガウンCGPPE35黄50枚	11,000	12,000
516	8-2269-11	アイソレーションガウン クール イエロー	12,000	13,100
516	8-2269-12	アイソレーションガウンクールブルー50枚	12,000	13,100
518	7-6263-01	プロシエア業務用エプロン 白 千枚	10,300	11,000
518	7-6263-02	プロシエア業務用エプロン 青 千枚	10,300	11,000
518	7-6263-03	プロシエア業務用エプロン ピンク 千枚	10,300	11,000
518	8-8782-01	プロシエアガードエプロン標準パック 百枚	1,200	1,370
518	8-8782-11	プロシエア ガードエプロン 6箱入	6,500	7,400
518	8-4400-01	プロシエア 超エコPEエプロン白 50枚入	550	640
518	8-4400-51	超エコPEエプロン ホワイト 12箱入	6,000	6,920
518	0-1517-01	ナビガードエプロン ホワイト 50枚入	980	1,050
518	0-1517-02	ナビガードエプロンブルー 50枚入	980	1,050
518	0-1517-03	ナビガードエプロンピンク 50枚入	980	1,050
521	0-9865-01	ナビロールエプロン(袖付き)青 50枚	5,900	6,300
521	0-9865-02	ナビロールエプロン(袖付き)透明 50枚	5,900	6,300
523	7-6265-01	プロシエアエプロン 白 30枚	2,600	2,700
523	7-6265-02	プロシエアエプロン スカイブルー 30枚	2,600	2,700
523	7-6264-01	プロシエアエプロン 白 30枚	2,500	2,700
523	7-6264-02	プロシエアエプロン スカイブルー 30枚	2,500	2,700
526	7-7728-01	CN4012CW-S SMS防護服	580	630
526	7-7728-02	CN4012CW-M SMS防護服	580	630
526	7-7728-03	CN4012CW-L SMS防護服	580	630
526	7-7728-04	CN4012CW-XL SMS防護服	580	630
526	1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 M	820	930
526	1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 L	820	930
526	1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 XL	820	930
527	6-970-11	タイベックソフトウエアⅡ XL	1,440	1,470
527	6-970-12	タイベックソフトウエアⅡ L	1,440	1,470
527	6-970-13	タイベックソフトウエアⅡ M	1,440	1,470
527	8-5611-01	タイベックソフトウエアⅢ型 S	1,800	1,820
527	8-5611-02	タイベックソフトウエアⅢ型 M	1,800	1,820
527	8-5611-03	タイベックソフトウエアⅢ型 L	1,800	1,820
527	8-5611-04	タイベックソフトウエアⅢ型 XL	1,800	1,820
528	8-6640-01	タイケム2000 続服 M	3,190	3,560
528	8-6640-02	タイケム2000 続服 L	3,190	3,560
528	8-6640-03	タイケム2000 続服 XL	3,190	3,560
528	8-6640-04	タイケム2000 続服 XXL	3,190	3,560
529	7-8339-01	PP-NV ペーパートランク 50枚	3,900	4,100
529	7-8339-02	PP-BK ペーパートランク 50枚	3,900	4,100
530	0-9871-02	穴あきディスポパンツ ショート 50枚入	7,900	8,600
530	0-9871-01	穴あきディスポパンツ ロング 50枚入	8,200	8,900
536	8-8392-01	検診用シャツCR841-28 S	7,100	7,400
536	8-8392-02	検診用シャツCR841-28 M	7,100	7,400
536	8-8392-03	検診用シャツCR841-28 L	7,100	7,400
536	8-8392-04	検診用シャツCR841-28 LL	7,100	7,400
536	8-8392-05	検診用シャツCR841-28 BL	7,100	7,400
536	8-8393-01	検診用シャツCR841-30 S	7,100	7,400
536	8-8393-02	検診用シャツCR841-30 M	7,100	7,400
536	8-8393-03	検診用シャツCR841-30 L	7,100	7,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
536	8-8393-04	検診用シャツCR841-30 LL	7,100	7,400
536	8-8393-05	検診用シャツCR841-30 BL	7,100	7,400
536	8-8394-01	検診用シャツCR841-88 S	7,100	7,400
536	8-8394-02	検診用シャツCR841-88 M	7,100	7,400
536	8-8394-03	検診用シャツCR841-88 L	7,100	7,400
536	8-8394-04	検診用シャツCR841-88 LL	7,100	7,400
536	8-8394-05	検診用シャツCR841-88 BL	7,100	7,400
536	8-8395-01	検診用パンツCR872-28 S	6,100	6,400
536	8-8395-02	検診用パンツCR872-28 M	6,100	6,400
536	8-8395-03	検診用パンツCR872-28 L	6,100	6,400
536	8-8395-04	検診用パンツCR872-28 LL	6,100	6,400
536	8-8395-05	検診用パンツCR872-28 BL	6,100	6,400
536	8-8396-01	検診用パンツCR872-30 S	6,100	6,400
536	8-8396-02	検診用パンツCR872-30 M	6,100	6,400
536	8-8396-03	検診用パンツCR872-30 L	6,100	6,400
536	8-8396-04	検診用パンツCR872-30 LL	6,100	6,400
536	8-8396-05	検診用パンツCR872-30 BL	6,100	6,400
536	8-8397-01	検診用パンツCR872-88 S	6,100	6,400
536	8-8397-02	検診用パンツCR872-88 M	6,100	6,400
536	8-8397-03	検診用パンツCR872-88 L	6,100	6,400
536	8-8397-04	検診用パンツCR872-88 LL	6,100	6,400
536	8-8397-05	検診用パンツCR872-88 BL	6,100	6,400
539	7-3260-01	N95マスク 4201N95 S 10枚	3,520	4,100
539	7-3260-02	N95マスク 4200N95 M 10枚	3,520	4,100
539	7-3262-01	N95マスク1510N95 XS 20枚	4,800	5,600
539	7-3262-02	N95マスク 1511N95 S 20枚	4,800	5,600
539	7-3262-03	N95マスク 1517N95 M 20枚	4,800	5,600
540	2-4311-35	粒子発生器	15,700	17,000
540	2-4311-36	塩タブレット100錠	5,500	7,500
541	7-8350-01	ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚	540	630
541	7-8350-02	ソフトサージカルマスク ブルー 50枚	540	630
541	7-8350-51	ソフトサージカルマスクホワイトCS60箱	23,500	34,200
541	7-8350-52	ソフトサージカルマスク ブルーCS60箱	23,500	34,200
549	8-5941-01	快適フェイスマスク NV206 25枚	4,100	4,600
554	8-5969-01	ノンスキッドシューカバー ホワイト 百枚	3,090	3,400
555	7-6267-01	プロSポリエチレンシューズカバー白 百枚	2,600	2,700
555	7-6267-02	プロSポリエチレンシューズカバー青 百枚	2,600	2,700
555	3-8990-01	スリッパ防止VR靴カバー クリアー	580	620
555	3-8990-51	クリアー スリッパ防止VR靴カバー	45,000	52,700
555	3-095-01	スリッパ防止VRブーツカバー49350	850	900
555	3-095-51	レギュラー スリッパ防止VRブーツカバー	39,000	43,700
556	7-7701-01	CN507 CPEブーツカバー	5,200	5,600
556	7-3619-01	ロングシューズカバーLSK-50	2,700	2,900
556	7-8000-01	SV50 シューズカバー取付器	7,800	8,200
556	7-8000-11	シューズカバー取付器用シューズカバー百枚	2,180	2,300
557	7-7552-01	1680501 眼鏡対応ゴーグル	1,250	1,300
557	1-8883-11	無気孔くもり止めゴーグルYG5081MS	940	1,000
557	61-0176-06	YG-5090 HF N	880	1,000
558	7-7553-01	TRYOTGPSI 眼鏡対応ゴーグル	1,980	2,080
558	7-7554-01	TRYOPSIJP 保護メガネ	1,980	2,100
558	7-7554-02	TRYOPSF 保護メガネ	1,980	2,100
558	7-7554-03	TRYOCSP 保護メガネ	1,980	2,100
558	7-7554-04	TRYOFLASH 保護メガネ	2,400	2,500
560	8-5940-01	プロシェアディスプレイシールドNV307	1,700	1,900
560	8-5940-11	スペアシールド NV308S 50枚	1,700	1,900
560	7-8410-01	NV309 アイシールドディスプレイペンサー	2,500	2,800
561	8-5939-01	ディスプレイフェイスシールドセット	2,400	2,700
561	8-5939-11	交換用フェイスシールド50枚	10,700	12,000
568	8-9956-11	ナビロール医療ニトリル手袋 L 100枚	1,400	1,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
568	8-9956-12	ナビロール医療ニトリル手袋 M 100枚	1,400	1,500
568	8-9956-13	ナビロール医療ニトリル手袋 S 100枚	1,400	1,500
568	8-9956-14	ナビロール医療ニトリル手袋 SS 百枚	1,400	1,500
571	8-4868-11	ニトリル手袋NBR-600 SSS	3,200	2,980
571	8-4868-12	ニトリル手袋NBR-600 SS	3,200	2,980
571	8-4868-13	ニトリル手袋NBR-600 S	3,200	2,980
571	8-4868-14	ニトリル手袋NBR-600 M	3,200	2,980
571	8-4868-15	ニトリル手袋NBR-600 L	3,200	2,980
572	8-5686-01	クリーンノールニトリル手袋 粉無L 百枚	4,100	3,500
572	8-5686-02	クリーンノールニトリル手袋 粉無M 百枚	4,100	3,500
572	8-5686-03	クリーンノールニトリル手袋 粉無S 百枚	4,100	3,500
572	1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダ無青L 百枚	2,900	3,200
572	1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダ無青M 百枚	2,900	3,200
572	1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダ無青S 百枚	2,900	3,200
575	8-9970-01	ナビロール手袋指先エコパウダー付L 百枚	910	970
575	8-9970-02	ナビロール手袋指先エコパウダー付M 百枚	910	970
575	8-9970-03	ナビロール手袋指先エコパウダー付S 百枚	910	970
575	8-9970-04	ナビロール手袋指先エコパウダー付SS百枚	910	970
575	8-9971-01	ナビロール手袋指先エコパウダー無L 百枚	1,400	1,500
575	8-9971-02	ナビロール手袋指先エコパウダー無M 百枚	1,400	1,500
575	8-9971-03	ナビロール手袋指先エコパウダー無S 百枚	1,400	1,500
575	8-9971-04	ナビロール手袋指先エコパウダー無SS百枚	1,400	1,500
575	0-3593-21	ナビロール手袋 L 100枚入り	1,750	2,000
575	0-3593-22	ナビロール手袋 M 100枚入り	1,750	2,000
575	0-3593-23	ナビロール手袋 S 100枚入り	1,750	2,000
576	0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	390	420
576	0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	390	420
576	0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	390	420
576	8-2587-01	ポリエチレン手袋エンボス無 L 200枚	400	430
576	8-2587-02	ポリエチレン手袋エンボス無 M 200枚	400	430
576	8-2587-03	ポリエチレン手袋エンボス無 S 200枚	400	430
576	6-9730-01	サニール手袋エコロジーL 2百枚	1,650	1,760
576	6-9730-02	サニール手袋エコロジーM 2百枚	1,650	1,760
576	6-9730-03	サニール手袋エコロジーS 2百枚	1,650	1,760
576	6-9730-04	サニール手袋エコロジー青L 200枚	1,650	1,760
576	6-9730-05	サニール手袋エコロジー青M 200枚	1,650	1,760
576	6-9730-06	サニール手袋エコロジー青S 200枚	1,650	1,760
578	1-6164-01	サニメント手袋エコノミエンボス S 百枚	420	460
578	1-6164-02	サニメント手袋エコノミエンボス M 百枚	420	460
578	1-6164-03	サニメント手袋エコノミエンボス L 百枚	420	460
578	1-4904-01	サニメント手袋外エンボス百枚S 11箱	4,200	4,600
578	1-4904-02	サニメント手袋外エンボス百枚M 11箱	4,200	4,600
578	1-4904-03	サニメント手袋外エンボス百枚L 11箱	4,200	4,600
578	1-6163-01	サニメント手袋エコノミスタンダードS 百枚	490	540
578	1-6163-02	サニメント手袋エコノミスタンダードM 百枚	490	540
578	1-6163-03	サニメント手袋エコノミスタンダードL 百枚	490	540
578	1-4903-01	ラボランサニメント手袋 スタンダードS	4,900	5,400
578	1-4903-02	ラボランサニメント手袋 スタンダードM	4,900	5,400
578	1-4903-03	ラボランサニメント手袋 スタンダードL	4,900	5,400
578	6-898-01	サニメント手袋スタンダード滅菌済L20入	300	320
578	6-898-02	サニメント手袋スタンダード滅菌済M20入	300	320
578	6-899-01	サニメント手袋エンボス滅菌済 L 20入	320	350
578	6-899-02	サニメント手袋エンボス滅菌済 M 20入	320	350
578	6-895-01	サニメント手袋スタンダード L 100入	770	840
578	6-895-02	サニメント手袋スタンダード M 100入	770	840
578	6-895-03	サニメント手袋スタンダード S 100入	770	840
578	6-896-01	サニメント手袋 エンボス L 100入	900	970
578	6-896-02	サニメント手袋 エンボス M 100入	900	970
578	6-896-03	サニメント手袋 エンボス S 100入	900	970

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
578	9-888-01	ラボランサニメント手袋スタンダードL11箱	7,700	8,400
578	9-888-02	ラボランサニメント手袋スタンダードM11箱	7,700	8,400
578	9-888-03	ラボランサニメント手袋スタンダードS11箱	7,700	8,400
578	9-889-01	ラボランサニメント手袋エンボスL11箱	9,000	9,700
578	9-889-02	ラボランサニメント手袋エンボスM11箱	9,000	9,700
578	9-889-03	ラボランサニメント手袋エンボスS11箱	9,000	9,700
580	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,650	2,800
580	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,650	2,800
580	8-1054-11	サニメントロング手袋エンボス無 L 百枚	2,200	2,350
580	8-1054-12	サニメントロング手袋エンボス無 M 百枚	2,200	2,350
580	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,200	3,450
581	8-4358-01	腕カバー付き手袋No. 240 M	770	810
581	8-4358-02	腕カバー付き手袋No. 240 L	770	810
582	8-1066-01	下ばき手袋 10双入 NO830	1,280	1,330
583	7-9230-01	ニトリルフィット薄手No. 330 青 S	200	180
583	7-9230-02	ニトリルフィット薄手No. 330 青 M	200	180
583	7-9230-03	ニトリルフィット薄手No. 330 青 L	200	180
587	8-2175-01	ディスポBOX用ホルダー	1,750	1,850
588	7-1268-03	プロシエ注射針回収ボックスN1	210	220
588	7-1268-01	注射針廃棄ボックスN2	330	350
588	7-1268-02	注射針廃棄ボックスN4	530	560
588	7-1268-53	プロシエ注射針回収ボックスN1 48個	8,600	9,000
588	7-1268-61	注射針回収ボックスN2ケース24入	6,700	7,100
588	7-1268-62	注射針回収ボックスN4ケース24入	11,000	11,500
589	8-7221-31	ディスポ針ボックス 黄色 1L	190	200
589	8-7221-02	ディスポ針ボックス 黄色 3L	410	430
589	8-7221-03	ディスポ針ボックス 黄色 5L	600	630
589	8-7221-04	ディスポ針ボックス 黄色 7L	800	840
589	8-7221-41	ディスポ針ボックス 赤色 1L	190	200
589	8-7221-42	ディスポ針ボックス 赤色 3L	410	430
589	8-7221-43	ディスポ針ボックス 赤色 5L	600	630
589	8-7221-51	ディスポ針ボックス黄1Lケース販売60個	10,200	10,900
589	8-7221-22	ディスポ針ボックス3Lケース販売 48個	17,600	18,500
589	8-7221-23	ディスポ針ボックス5Lケース販売 32個	15,000	16,000
589	8-7221-24	ディスポ針ボックス黄色7Lケース 24個	18,500	19,500
590	8-3161-01	シャープスコンテナー DISPO 0.7	250	300
590	8-3161-02	シャープスコンテナー DISPO 1	300	350
590	8-3161-03	シャープスコンテナー DISPO 1.5	350	400
590	8-3161-51	シャープスコンテナDISPO0.7ケース	38,000	45,000
590	8-3161-52	シャープスコンテナーDISPO1 ケース	36,500	42,000
590	8-3161-53	シャープスコンテナDISPO1.5ケース	30,800	34,000
597	7-5322-01	オートクレーブ用廃棄バッグ S 200枚	11,000	12,000
597	7-5322-02	オートクレーブ用廃棄バッグ M 200枚	18,200	20,000
597	7-5322-03	オートクレーブ用廃棄バッグ L 200枚	25,600	28,000
597	7-5322-06	オートクレーブ用廃棄バックLL 100枚	19,800	21,800
597	7-5322-04	廃棄バッグL用ラック	19,000	20,000
597	7-5324-01	オートクレーブバッグ 01-814A	12,900	13,600
597	7-5324-02	オートクレーブバッグ 01-814B	19,900	20,900
597	7-5324-03	オートクレーブバッグ 01-814C	36,700	38,600
597	7-5324-04	オートクレーブバッグ01-814D 百枚	37,100	39,100
597	7-4345-01	滅菌バッグAC1419R(小) 500枚	20,000	21,300
597	7-4345-02	滅菌バッグAC1923R(中) 200枚	16,000	17,000
597	7-4345-03	滅菌バッグAC2535R(大) 200枚	28,000	29,800
597	7-4345-04	オートクレーブ袋AC3847R(特大) 百枚	25,000	26,600
597	2-9801-01	オートクレーブ用耐熱PPバッグS 百枚	2,500	2,650
597	2-9801-02	オートクレーブ用耐熱PPバッグM 20枚	1,300	1,400
597	2-9801-03	オートクレーブ用耐熱PPバッグL 20枚	1,800	1,900
597	2-9801-11	耐熱PPバッグ封かん用ベルト 100本	980	1,080
598	8-4810-01	バイオハザードマークシール R-90赤	2,680	2,780

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
598	8-4810-02	バイオハザードマークシール Y-90黄	2,680	2,780
598	8-4810-03	バイオハザードマークシール O-90橙	2,680	2,780
598	8-4813-01	バイオハザードマークシール R-120赤	1,940	2,040
598	8-4813-02	バイオハザードマークシール Y-120黄	1,940	2,040
598	8-4813-03	バイオハザードマークシール O-120橙	1,940	2,040
599	7-9491-01	LBD-01 WH 密閉ダストボックス	4,000	4,100
599	7-9491-02	LBD-01 GY 密閉ダストボックス	4,000	4,100
599	7-9491-03	LBD-02 WH 密閉ダストボックス	6,500	6,900
599	7-9491-04	LBD-02 GY 密閉ダストボックス	6,500	6,900
599	8-8795-03	ペダルペール スリムペダル20	2,300	2,530
599	8-8795-02	ペダルペール スリムペダル30	2,600	2,860
599	8-8795-01	ペダルペール スリムペダル45	3,200	3,520
599	8-8795-04	スリムペダル60 ペダルペール	4,800	5,280
600	8-400-01	ポリペール NO. 22 本体(柄付)	2,770	3,050
601	8-8587-01	分別ゴミ箱ECO-50 本体	3,400	3,600
601	8-8587-02	分別ゴミ箱ECO-90 本体	6,800	7,200
601	8-8587-11	分別ゴミ箱YW-133L-OP1 赤	2,000	2,100
601	8-8587-12	分別ゴミ箱YW-133L-OP1 青	2,000	2,100
601	8-8587-13	分別ゴミ箱YW-133L-OP1 黄	2,000	2,100
601	8-8587-14	分別ゴミ箱YW-135L-OP1 赤	4,200	4,500
601	8-8587-15	分別ゴミ箱YW-135L-OP1 青	4,200	4,500
601	8-8587-16	分別ゴミ箱YW-135L-OP1 黄	4,200	4,500
601	8-8587-17	分別ゴミ箱SA-15	370	400
601	8-8587-18	分別ゴミ箱SA-14	370	400
601	8-8587-19	分別ゴミ箱SA-07	370	400
601	8-8587-20	分別ゴミ箱SA-11	370	400
601	8-8587-21	分別ゴミ箱SA-13	370	400
602	8-408-02	ダストポット SC-M10	8,700	10,200
602	8-408-04	ダストポット SC-K15	9,550	11,700
602	7-5661-15	クリーンステップポット 406S-5L	4,500	4,800
602	7-5661-16	クリーンステップポット 406S-10L	6,600	7,000
602	7-5661-11	クリーンステップポット 406S-22L	9,300	9,900
602	7-5661-17	クリーンステップポット 408S-43L	15,000	15,900
602	7-5661-12	クリーンステップポット 408S-75L	26,000	27,600
602	7-5661-24	クリーンスクエアポットRB-403S	19,000	20,200
604	62-2968-51	TE-09C-SAホームコーナーST三角	12,400	13,100
604	62-2968-52	TE-08C-SAホームコーナーST三角	14,200	15,000
604	62-2968-53	YE-03C-SA ホームコーナーST	9,900	10,400
604	2-8110-15	ゴミ箱丸8L	940	1,030
604	2-8110-11	ゴミ箱丸12L	1,100	1,220
604	2-8110-12	ゴミ箱丸18L	1,490	1,640
604	2-8110-16	ゴミ箱角8L	940	1,030
604	2-8110-13	ゴミ箱角12L	1,100	1,220
604	2-8110-14	ゴミ箱角18L	1,490	1,640
604	7-348-01	LN-07 小型ポリ用ゴミ袋	150	170
605	7-2932-01	20L ソロウ ペダルオープンツイン	3,500	4,030
605	7-2932-02	35L ソロウ ペダルオープンツイン	4,500	5,180
605	7-2932-03	45L ソロウ ペダルオープンツイン	5,500	6,330
605	7-4827-01	業務用ポリ袋P-41 青 600枚	9,600	11,040
605	7-4827-02	業務用ポリ袋P-42 黒 600枚	9,600	11,040
605	7-4827-03	業務用ポリ袋P-43 透明 600枚	9,600	11,040
605	7-4827-04	業務用ポリ袋P-44 乳白600枚	9,600	11,040
605	7-4827-05	業務用ポリ袋CY45 黄 600枚	12,840	14,770
605	7-4827-06	業務用ポリ袋CCR45L 赤 600枚	13,680	15,730
605	7-4827-07	業務用ポリ袋CCG45L 緑 600枚	13,680	15,730
605	7-4827-08	業務用ポリ袋CCP45L 桃 600枚	13,680	15,730
605	7-4827-09	業務用ポリ袋CCB45L 茶 600枚	13,680	15,730
605	7-4828-01	業務用ポリ袋P-71 青 400枚	10,320	11,870
605	7-4828-02	業務用ポリ袋P-72 黒 400枚	10,320	11,870

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
605	7-4828-03	業務用ポリ袋P-73 透明 400枚	10,320	11,870
605	7-4828-04	業務用ポリ袋P-74 乳白 400枚	10,320	11,870
605	7-4828-05	業務用ポリ袋CY70 黄 400枚	11,920	13,710
605	7-4828-06	業務用ポリ袋CCR70L 赤 400枚	15,920	18,310
605	7-4828-07	業務用ポリ袋CCG70L 緑 400枚	15,920	18,310
605	7-4828-08	業務用ポリ袋CCP70L 桃 400枚	15,920	18,310
605	7-4828-09	業務用ポリ袋CCB70L 茶 400枚	15,920	18,310
605	7-4829-01	業務用ポリ袋P-91 青 300枚	11,580	13,320
605	7-4829-02	業務用ポリ袋P-92 黒 300枚	11,580	13,320
605	7-4829-03	業務用ポリ袋P-93 透明 300枚	11,580	13,320
605	7-4829-04	業務用ポリ袋P-94 乳白 300枚	11,580	13,320
605	7-4829-05	業務用ポリ袋CY90 黄 300枚	12,900	14,840
606	8-9981-11	消臭ゴミ袋30L-S 20枚	600	710
606	8-9981-12	消臭ゴミ袋45L-S 20枚	880	1,040
606	8-9981-61	消臭ゴミ袋30L 100枚入	2,700	3,200
606	8-9981-62	消臭ゴミ袋45L 100枚入	3,900	4,600
606	7-4425-01	業務用レジロールレジロール200300	1,650	1,900
606	7-4425-02	業務用レジロールレジロール230340	1,850	2,200
609	0-9884-01	保護衣	14,300	15,300
610	7-4336-01	抑制帯F-532951	3,700	3,900
610	8-5817-01	ダブルストップ抑制帯 2128	11,500	12,300
610	8-5817-02	ダブルストップ抑制帯 2133	11,500	12,300
610	8-5817-03	ダブルストップ抑制帯2228	11,000	11,800
611	0-9883-01	抑制帯 2520(2本入)	5,600	6,100
611	0-9883-02	抑制帯 2428 (2本入)	10,000	10,700
612	8-8260-01	抑制帯2138	9,000	9,600
612	8-8260-02	抑制帯2168	9,800	10,500
612	8-8260-03	抑制帯2188	9,000	9,600
630	7-2763-68	ふむナールLW 00127A S108	47,000	48,000
630	7-2763-69	ふむナールLW 00127A S109	47,000	48,000
630	7-2763-65	ふむナールLW 00127A S105	47,000	48,000
630	7-2763-67	ふむナールLW 00127A S107	47,000	48,000
630	7-2764-76	センサふむナールLW00127AS114	51,000	48,000
631	3-663-05	アルカリ乾電池 LA-9VX1 1本入	270	310
634	8-5946-01	プロシエ患者識別バンド ホワイト 百本	2,300	2,500
634	8-5946-02	プロシエ患者識別バンド ピンク 百本	2,300	2,500
634	8-5946-03	プロシエ患者識別バンド ブルー 百本	2,300	2,500
634	8-5946-04	緑 プロシエ患者識別バンド25×65	2,300	2,500
634	8-5947-01	プロシエ識別バンド ホワイト 100本	2,100	2,200
634	8-5947-02	プロシエ識別バンド ピンク 100本	2,100	2,200
634	8-5947-03	プロシエ識別バンド ブルー 100本	2,100	2,200
634	8-5947-04	緑 プロシエ識別バンド25×65	2,100	2,200
641	0-1597-16	救急・応急処置用バッグ ポストン	6,800	7,300
642	8-5246-01	携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット	12,800	15,000
642	8-5246-11	酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ	7,500	8,250
646	8-6899-01	拡声器3900	6,060	4,500
647	7-9534-01	81441630コンテナ10L 8個入	11,200	12,960
648	7-9679-01	DXA6017BP イージーアップテント	345,100	379,100
648	7-9679-02	DXA4517BP イージーアップテント	273,300	301,300
648	7-9679-03	DXA3017BP イージーアップテント	235,300	258,300
648	7-9607-01	7760 プライベートテント ST-Ⅲ	21,000	22,000
649	7-351-01	EC2-521 ポート 2人	55,000	57,000
649	7-351-02	EC4-621 ポート 4人	53,000	60,000
649	7-351-03	EC4-642 ポート 4人	63,000	68,000
649	7-351-04	ECU2-921 ポート 2人	65,000	69,000
649	7-351-05	ECU4-942 ポート 4人	81,000	86,000
653	4-2568-01	PR-322BK 充電ラジオライト2	4,480	4,930
657	7-9535-01	69930012 2電源どこでもシャワー	7,200	8,000
658	7-7232-01	五目ごはん 7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
658	7-7232-02	コーンピラフ7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
658	7-7232-03	カレーピラフ7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
658	7-7232-04	トマトリゾット7年保存レトルト食品50食	24,000	25,000
658	7-7232-05	わかめご飯 7年保存レトルト食品 50食	24,000	25,000
658	7-7232-06	ホワイトシチューリゾット レトルト食品	24,000	25,000
658	7-7228-01	CompletedVersionレトルト	16,560	18,400
660	7-7229-01	ミルクブレッド7年保存レトルトパン50食	21,500	23,000
660	7-7229-02	チョコレート7年保存レトルトパン 50食	21,500	23,000
660	7-7229-03	ブルーベリー7年保存レトルトパン 50食	21,500	23,000
661	7-4060-01	5年保存水500mL 24本	3,600	3,840
661	7-4060-02	5年保存水2L 6本	2,100	2,220
665	7-4482-01	ナビトレスターターキット一式	35,000	39,600
665	7-4482-13	ナビトレ模擬血管	750	780
667	7-749-01	7070 腹部注射練習パッド	12,000	12,800
669	7-9824-01	本体セット 点滴・採血練習キット	84,000	88,900
669	7-9824-11	交換用血管2本入 点滴・採血練習キット	6,400	6,500
669	7-9824-12	交換用皮膚(手) 点滴・採血練習キット	13,000	16,000
669	7-9824-13	交換用皮膚(腕) 点滴・採血練習キット	12,000	14,800
669	7-9824-14	模擬血液 点滴・採血練習キット	5,400	5,500
672	7-752-01	ベース+標準パッド 縫合練習キット	27,000	28,500
672	7-752-11	交換用標準パッド 縫合練習キット	15,000	16,100
672	7-752-12	交換用透明パッド 縫合練習キット	15,000	16,100
673	7-751-01	男の子 新生児モデル	33,000	37,700
673	7-751-02	女の子 新生児モデル	33,000	37,700
673	7-6512-01	3014 脊椎可動式 骨格モデル	105,000	162,000
674	7-6511-01	4009 脊椎可動型モデル	39,000	43,100
674	8-8419-02	A251 大腿骨付脊椎可動モデル	28,000	29,800
674	8-8421-01	胸椎モデル4060	11,000	11,700
675	7-6506-01	4513 頭蓋骨モデル	37,000	39,000
675	8-8422-01	ヘルニアモデル4400	21,000	22,200
676	7-9822-01	6068 脚骨格模型	18,000	19,100
677	7-6510-01	4056 骨盤モデル男性	12,300	13,100
677	7-6509-01	4058 骨盤モデル女性	9,900	12,400
677	7-6508-01	4059 骨盤モデル女性	13,800	14,700
677	7-6507-01	4075 骨盤12分解モデル	25,000	33,500
678	8-8316-01	バイパス付心臓2分解モデルG205	13,500	16,100
678	8-8569-01	胃潰瘍モデルK217	8,500	10,000
678	7-6498-01	B235 内蔵27分解モデル	135,000	142,800
678	7-9823-01	E220 耳模型	8,000	9,400
681	7-394-01	M104 ニュー小春	550,000	577,000
682	7-395-01	M102 ニューともこ	550,000	577,000
682	7-743-01	D217 歯磨き指導模型	9,000	10,500
682	7-742-01	D216 特大歯磨き指導模型	10,000	11,500
689	8-2657-11	診察台用枕敷布セットSET-W	6,800	8,100
689	8-2657-12	診察台用枕敷布セットSET-B	6,800	8,100
689	8-2657-13	診察台用枕敷布セットSET-P	6,800	8,100
689	8-2657-11	診察台用枕敷布セットSET-W	6,800	8,100
689	8-2657-12	診察台用枕敷布セットSET-B	6,800	8,100
689	8-2657-13	診察台用枕敷布セットSET-P	6,800	8,100
692	7-8324-01	MEB-7050 診察台	29,000	31,000
692	7-8324-03	MEB-7055 診察台	29,000	31,000
692	7-8324-02	MEB-7060 診察台	29,000	31,000
699	8-7975-01	折り畳み診察台TB1008U50アイボリ	57,500	65,000
699	8-7975-02	折畳診察台TB-1008U50スカイブル	57,500	65,000
699	8-7975-03	折り畳み診察台TB1008U50 グレー	57,500	65,000
699	8-7976-01	折り畳み診察台TB1008U60アイボリ	57,500	65,000
699	8-7976-02	折畳診察台TB-1008U60スカイブル	57,500	65,000
699	8-7976-03	折り畳み診察台TB1008U60 グレー	57,500	65,000
709	0-7940-01	カラフル診察枕 丸マクラ ブルー	2,300	2,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
709	0-7940-02	カラフル診察枕 丸マクラ ピンク	2,300	2,700
709	0-7940-03	カラフル診察枕 角マクラ ブルー	2,300	2,700
709	0-7940-04	カラフル診察枕 角マクラ ピンク	2,300	2,700
709	0-7940-11	カラフル診察枕 丸マクラカバー ブルー	1,400	1,500
709	0-7940-12	カラフル診察枕 丸マクラカバー ピンク	1,400	1,500
709	0-7940-13	カラフル診察枕 角マクラカバー ブルー	1,400	1,500
709	0-7940-14	カラフル診察枕 角マクラカバー ピンク	1,400	1,500
710	8-8969-02	診察枕カバーマイクロファイバIMCMFS	1,300	1,430
714	7-3615-01	ディスポフェイスパーDFP-40	5,300	5,700
715	8-7028-01	ディスポ枕カバー青 50枚	2,200	2,400
715	8-7028-02	ディスポ枕カバー白 50枚	2,200	2,400
716	7-748-01	F-933882 PVC枕カバー	850	900
718	8-5959-01	脱衣カゴワゴン1段式 YBW-1	5,100	5,300
718	8-5959-02	脱衣カゴワゴン1段式 YBW-1C	6,800	7,000
718	8-5959-03	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1G	5,100	5,300
718	8-5959-04	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1CG	6,800	7,000
718	8-5959-05	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1P	5,100	5,300
718	8-5959-06	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1CP	6,800	7,000
718	8-5958-02	脱衣カゴワゴン2段式 YBW-2C	7,800	8,100
718	8-5958-03	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2G	6,100	6,400
718	8-5958-04	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2CG	7,800	8,100
718	8-5958-05	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2P	6,100	6,400
718	8-5958-06	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2CP	7,800	8,100
718	8-5957-01	脱衣カゴ GDDB-100	850	900
718	8-5957-02	脱衣カゴGDDB-100G	850	900
718	8-5957-03	脱衣カゴGDDB-100P	850	900
720	0-1577-01	ステンレス脱衣ワゴン 1段	7,000	7,500
720	0-1577-02	ステンレス脱衣ワゴン 2段	12,000	13,000
720	0-1577-03	ステンレス脱衣ワゴン 3段	22,000	24,000
724	7-499-01	リラックススクリーンSF 1500VG	26,000	30,000
724	7-499-02	リラックススクリーンSF 1500VP	26,000	30,000
724	7-499-03	リラックススクリーンSF 1500VBL	26,000	30,000
724	7-514-01	リラックススクリーンSF 1800VG	28,000	33,000
724	7-514-02	リラックススクリーンSF 1800VP	28,000	33,000
724	7-514-03	リラックススクリーンSF 1800VBL	28,000	33,000
724	7-497-01	スクリーン 交換用クロス1500VG	5,000	5,900
724	7-497-02	スクリーン 交換用クロス1500VP	5,000	5,900
724	7-497-03	スクリーン 交換用クロス1500VBL	5,000	5,900
724	7-498-01	スクリーン 交換用クロス1800VG	5,300	6,300
724	7-498-02	スクリーン 交換用クロス1800VP	5,300	6,300
724	7-498-03	スクリーン 交換用クロス1800VBL	5,300	6,300
724	0-9914-07	スクリーンEX 追加フレーム1500K	19,900	22,000
724	0-9914-08	スクリーンEX 追加フレーム1800K	19,800	23,000
724	7-495-01	リラックススクリーンEX1500KVG	27,000	31,000
724	7-495-02	リラックススクリーンEX1500KVP	27,000	31,000
724	7-495-03	リラックススクリーンEX1500KVBL	27,000	31,000
724	7-496-01	リラックススクリーンEX1800KVG	29,000	34,000
724	7-496-02	リラックススクリーンEX1800KVP	29,000	34,000
724	7-496-03	リラックススクリーンEX1800KVBL	29,000	34,000
724	7-497-01	スクリーン 交換用クロス1500VG	5,000	5,900
724	7-497-02	スクリーン 交換用クロス1500VP	5,000	5,900
724	7-497-03	スクリーン 交換用クロス1500VBL	5,000	5,900
724	7-498-01	スクリーン 交換用クロス1800VG	5,300	6,300
724	7-498-02	スクリーン 交換用クロス1800VP	5,300	6,300
724	7-498-03	スクリーン 交換用クロス1800VBL	5,300	6,300
724	0-9914-07	スクリーンEX 追加フレーム1500K	19,900	22,000
724	0-9914-08	スクリーンEX 追加フレーム1800K	19,800	23,000
725	0-1576-01	リラックスパーテーション 900フレーム	29,000	31,000
725	0-1576-02	リラックスパーテーション 追加用フレーム	18,800	20,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
726	7-7952-01	AP-1207VBL パーテーション	64,000	65,900
726	7-7952-02	AP-1207VBR パーテーション	64,000	65,900
726	7-7952-03	AP-1207VNA パーテーション	64,000	65,900
726	7-7952-04	AP-1207VPK パーテーション	64,000	65,900
726	7-7952-05	AP-1207VWH パーテーション	64,000	65,900
726	7-7953-01	AP-1209VBL パーテーション	70,000	72,100
726	7-7953-02	AP-1209VBR パーテーション	70,000	72,100
726	7-7953-03	AP-1209VNA パーテーション	70,000	72,100
726	7-7953-04	AP-1209VPK パーテーション	70,000	72,100
726	7-7953-05	AP-1209VWH パーテーション	70,000	72,100
726	7-7954-01	AP-1210VBL パーテーション	73,000	75,200
726	7-7954-02	AP-1210VBR パーテーション	73,000	75,200
726	7-7954-03	AP-1210VNA パーテーション	73,000	75,200
726	7-7954-04	AP-1210VPK パーテーション	73,000	75,200
726	7-7954-05	AP-1210VWH パーテーション	73,000	75,200
726	7-7955-01	AP-1212VBL パーテーション	75,000	77,300
726	7-7955-02	AP-1212VBR パーテーション	75,000	77,300
726	7-7955-03	AP-1212VNA パーテーション	75,000	77,300
726	7-7955-04	AP-1212VPK パーテーション	75,000	77,300
726	7-7955-05	AP-1212VWH パーテーション	75,000	77,300
726	7-7956-01	AP-1507VBL パーテーション	78,000	80,400
726	7-7956-02	AP-1507VBR パーテーション	78,000	80,400
726	7-7956-03	AP-1507VNA パーテーション	78,000	80,400
726	7-7956-04	AP-1507VPK パーテーション	78,000	80,400
726	7-7956-05	AP-1507VWH パーテーション	78,000	80,400
726	7-7957-01	AP-1509VBL パーテーション	80,000	82,400
726	7-7957-02	AP-1509VBR パーテーション	80,000	82,400
726	7-7957-03	AP-1509VNA パーテーション	80,000	82,400
726	7-7957-04	AP-1509VPK パーテーション	80,000	82,400
726	7-7957-05	AP-1509VWH パーテーション	80,000	82,400
726	7-7958-01	AP-1510VBL パーテーション	86,000	88,600
726	7-7958-02	AP-1510VBR パーテーション	86,000	88,600
726	7-7958-03	AP-1510VNA パーテーション	86,000	88,600
726	7-7958-04	AP-1510VPK パーテーション	86,000	88,600
726	7-7958-05	AP-1510VWH パーテーション	86,000	88,600
726	7-7959-01	AP-1512VBL パーテーション	88,000	90,600
726	7-7959-02	AP-1512VBR パーテーション	88,000	90,600
726	7-7959-03	AP-1512VNA パーテーション	88,000	90,600
726	7-7959-04	AP-1512VPK パーテーション	88,000	90,600
726	7-7959-05	AP-1512VWH パーテーション	88,000	90,600
726	7-7960-01	AP-1809VBL パーテーション	90,000	92,700
726	7-7960-02	AP-1809VBR パーテーション	90,000	92,700
726	7-7960-03	AP-1809VNA パーテーション	90,000	92,700
726	7-7960-04	AP-1809VPK パーテーション	90,000	92,700
726	7-7960-05	AP-1809VWH パーテーション	90,000	92,700
726	7-7961-01	AP-1810VBL パーテーション	96,000	98,900
726	7-7961-02	AP-1810VBR パーテーション	96,000	98,900
726	7-7961-03	AP-1810VNA パーテーション	96,000	98,900
726	7-7961-04	AP-1810VPK パーテーション	96,000	98,900
726	7-7961-05	AP-1810VWH パーテーション	96,000	98,900
726	7-7962-01	AP-1812VBL パーテーション	98,000	100,900
726	7-7962-02	AP-1812VBR パーテーション	98,000	100,900
726	7-7962-03	AP-1812VNA パーテーション	98,000	100,900
726	7-7962-04	AP-1812VPK パーテーション	98,000	100,900
726	7-7962-05	AP-1812VWH パーテーション	98,000	100,900
726	7-7963-01	PSA-JK12連結支柱H1200mm用	7,400	8,100
726	7-7963-02	PSA-JK15連結支柱H1500mm用	8,400	9,200
726	7-7963-03	PSA-JK18連結支柱H1800mm用	9,500	10,400
726	7-7963-06	PSA-F 安定脚(片脚タイプ)	2,400	2,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
726	7-7963-07	PSA-RF 安定脚(両脚タイプ)	3,300	3,600
726	7-7963-08	PSA-FK 安定脚(キャスタータイプ)	3,500	3,900
726	7-7963-04	PSA-2J連結金具(直線・L字連結用)	1,300	1,500
726	7-7963-05	PSA-MJ連結金具支柱併用3.4方向用	1,100	1,200
727	8-9923-01	スクリーン SFSF-1500K 緑	22,200	25,300
727	8-9923-02	スクリーン SFSF-1500K 青	22,200	25,300
727	8-9923-03	スクリーン SFSF-1500K 桃	22,200	25,300
727	8-9924-01	スクリーン SFSF-1800K 緑	23,800	27,200
727	8-9924-02	スクリーン SFSF-1800K 青	23,800	27,200
727	8-9924-03	スクリーン SFSF-1800K 桃	23,800	27,200
727	0-9914-07	スクリーンEX 追加フレーム1500K	19,900	22,000
727	0-9914-08	スクリーンEX 追加フレーム1800K	19,800	23,000
727	0-9914-11	スクリーンEX 交換用クロス 1500G	4,200	4,700
727	0-9914-12	スクリーンEX 交換用クロス1500BL	4,200	4,700
727	0-9914-13	スクリーンEX 交換用クロス 1500P	4,200	4,700
727	0-9914-14	スクリーンEX 交換用クロス 1800G	4,500	5,100
727	0-9914-15	スクリーンEX 交換用クロス1800BL	4,500	5,100
727	0-9914-16	スクリーンEX 交換用クロス 1800P	4,500	5,100
727	0-9914-01	リラックススクリーンEX-1500 緑	20,800	23,300
727	8-8958-01	リラックススクリーンEX-1500ピンク	20,800	23,300
727	8-8958-02	リラックススクリーンEX-1500ブルー	20,800	23,300
727	0-9914-02	リラックススクリーンEX-1800 緑	22,300	25,000
727	8-8958-03	リラックススクリーンEX-1800ピンク	22,300	25,000
727	8-8958-04	リラックススクリーンEX-1800ブルー	22,300	25,000
727	0-9914-05	リラックススクリーンEX-1500K緑	22,800	25,300
727	0-9914-27	EX-1500KP リラックススクリーン	22,800	25,300
727	0-9914-25	EX-1500KB リラックススクリーン	22,800	25,300
727	0-9914-06	リラックススクリーンEX-1800K緑	23,800	26,500
727	0-9914-28	EX-1800KP リラックススクリーン	23,800	26,500
727	0-9914-26	EX-1800KB リラックススクリーン	23,800	26,500
727	0-9914-03	スクリーンEX 追加フレーム1500	18,900	20,000
727	0-9914-04	スクリーンEX 追加フレーム1800	19,800	21,000
727	0-9914-07	スクリーンEX 追加フレーム1500K	19,900	22,000
727	0-9914-08	スクリーンEX 追加フレーム1800K	19,800	23,000
727	0-9914-11	スクリーンEX 交換用クロス 1500G	4,200	4,700
727	0-9914-13	スクリーンEX 交換用クロス 1500P	4,200	4,700
727	0-9914-12	スクリーンEX 交換用クロス1500BL	4,200	4,700
727	0-9914-14	スクリーンEX 交換用クロス 1800G	4,500	5,100
727	0-9914-16	スクリーンEX 交換用クロス 1800P	4,500	5,100
727	0-9914-15	スクリーンEX 交換用クロス1800BL	4,500	5,100
728	0-5761-01	衝立(抗菌タイプ)CN-900 ブルー	20,700	22,000
728	0-5761-02	衝立(抗菌タイプ)CN-900 クリーム	20,700	22,000
728	0-5762-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 ブルー	33,700	37,000
728	0-5762-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1800クリーム	33,700	37,000
728	0-5763-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 ブルー	46,900	48,000
728	0-5763-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1845クリーム	46,900	48,000
728	0-5764-01	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 ブルー	48,600	53,500
728	0-5764-02	衝立(抗菌タイプ)CN-2700クリーム	48,600	53,500
728	0-5765-01	衝立(抗菌タイプ)CN-860 ブルー	19,500	20,000
728	0-5765-02	衝立(抗菌タイプ)CN-860 クリーム	19,500	20,000
729	0-1576-01	リラックスパーテーション 900フレーム	29,000	31,000
729	0-1576-02	リラックスパーテーション 追加用フレーム	18,800	20,000
729	0-1576-07	リラックスパーテーション 布地 ブルー	5,800	6,200
729	0-1576-08	リラックスパーテーション 布地 グリーン	5,800	6,200
729	0-1576-09	リラックスパーテーション 布地 ピンク	5,800	6,200
733	8-9921-01	抗菌スクリーン MAS15x165P	58,500	62,000
733	8-9921-02	抗菌スクリーン MAS15x180P	63,200	66,500
733	8-9921-03	抗菌スクリーン MAS18x165P	74,000	77,000
733	8-9921-04	抗菌スクリーン MAS18x180P	76,700	80,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
733	8-9921-05	抗菌スクリーン MASL15x165P	86,000	89,000
733	8-9921-06	抗菌スクリーン MASL15x180P	93,000	96,000
733	8-9922-01	抗菌スクリーン MAS15x165G	58,500	62,000
733	8-9922-02	抗菌スクリーン MAS15x180G	63,200	66,500
733	8-9922-03	抗菌スクリーン MAS18x165G	74,000	77,000
733	8-9922-04	抗菌スクリーン MAS18x180G	76,700	80,000
733	8-9922-05	抗菌スクリーン MASL15x165G	86,000	89,000
733	8-9922-06	抗菌スクリーン MASL15x180G	93,000	96,000
733	9-1071-01	MAS15×165IV 抗菌スクリーン	58,500	62,000
733	9-1071-02	MAS15×180IV 抗菌スクリーン	63,200	66,500
733	9-1071-03	MAS18×165IV 抗菌スクリーン	74,000	77,000
733	9-1071-04	MAS18×180IV 抗菌スクリーン	76,700	80,000
733	9-1071-05	MASL15×165IV 抗菌スクリーン	86,000	89,000
733	9-1071-06	MASL15×180IV 抗菌スクリーン	93,000	96,000
734	8-8959-01	スクリーン和風TAS15×165	58,500	62,000
734	8-8959-02	スクリーン和風TAS15×180	63,200	66,500
734	8-8959-03	スクリーン和風TAS18×165	74,000	77,000
734	8-8959-04	スクリーン和風TAS18×180	76,700	80,000
734	8-8959-05	スクリーン和風TASL15×165	86,000	89,000
734	8-8959-06	スクリーン和風TASL15×180	93,000	96,000
735	7-4900-21	カラフルパーテーションFMS16506W	150,000	160,000
735	7-4900-22	カラフルパーテーションFMS16506B	150,000	160,000
735	7-4900-23	カラフルパーテーションFMS16506C	150,000	160,000
735	7-4900-24	カラフルパーテーションFMS16506P	150,000	160,000
735	7-4901-21	カラフルパーテーションFMS16508W	187,000	198,000
735	7-4901-22	カラフルパーテーションFMS16508B	187,000	198,000
735	7-4901-23	カラフルパーテーションFMS16508C	187,000	198,000
735	7-4901-24	カラフルパーテーションFMS16508P	187,000	198,000
735	7-9245-21	パーテーション FMS18506-WH	168,000	179,000
735	7-9245-22	パーテーション FMS18506-BL	168,000	179,000
735	7-9245-23	パーテーション FMS18506-CR	168,000	179,000
735	7-9245-24	パーテーション FMS18506-PK	168,000	179,000
735	7-9246-21	パーテーション FMS18508-WH	198,000	211,000
735	7-9246-22	パーテーション FMS18508-BL	198,000	211,000
735	7-9246-23	パーテーション FMS18508-CR	198,000	211,000
735	7-9246-24	パーテーション FMS18508-PK	198,000	211,000
738	8-7059-01	デスク HP-DDIS1675LSM10	101,000	106,000
738	8-7059-02	デスク HP-DDIS1675RSM10	101,000	106,000
738	8-7059-15	デスクHPA-DBT20SPAW	26,800	28,100
738	8-7059-16	デスクHPV-DDIS14SSAW	50,700	53,200
738	8-7059-19	診察デスクHPV-DDIS14WSAW	74,400	78,100
738	8-7059-17	デスク HP-DHT546LSAWM10	90,400	94,900
738	8-7059-18	デスク HP-DHT546RSAWM10	90,400	94,900
739	7-8195-01	ED-WK10070N eデスク	51,200	53,800
739	7-8195-02	ED-WK12070N eデスク	55,500	58,300
739	7-8195-11	EN-1003N eデスク	6,500	6,800
739	7-8195-12	EN-1203N eデスク	6,800	7,200
739	7-8195-13	EA-EDR1N eデスク	8,800	9,200
739	7-8195-14	EA-EDR2N eデスク	8,500	8,800
739	7-8195-15	EA-EKB1N eデスク	9,800	10,300
739	7-8195-16	EA-EKB2N eデスク	9,500	9,800
739	7-8195-17	EST-100N eデスク	20,500	21,500
739	7-8195-18	EST-120N eデスク	21,800	22,800
740	4-2911-01	カラー液晶モニター EV2360-WT	45,500	48,900
740	4-2911-02	カラー液晶モニター EV2360-BK	45,500	48,900
740	4-2911-03	カラー液晶モニター EV2460-WT	49,400	53,700
740	4-2911-04	カラー液晶モニター EV2460-BK	49,400	53,700
745	7-4320-01	エルゴノミックチェア-EDC1810	35,000	37,000
746	8-9598-01	ドクターチェアMG-140H	44,800	70,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
747	7-7691-01	SU360-FT フットペダルチェア	44,800	48,000
750	8-8221-04	ナビチェアーⅡNVCⅡ-SRP	32,000	33,000
750	8-8221-05	ナビチェアーⅡNVCⅡ-SRBL	32,000	33,000
753	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	10,300	15,500
753	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	10,300	15,500
760	0-6601-01	オフィスチェア DP-5ABL 肘付	16,200	17,800
760	0-6601-04	オフィスチェア DP-5NBL 肘無	13,600	15,300
760	0-6601-03	オフィスチェア DP用肘	3,000	3,300
763	0-1672-01	ナーシングスコープ シングル外 レッド	990	1,050
763	0-1672-02	ナーシングスコープ シングル外 ピンク	990	1,050
763	0-1672-03	ナーシングスコープ シングル外 イエロー	990	1,050
763	0-1672-04	ナーシングスコープ シングル外 ブルー	990	1,050
763	0-1672-05	ナーシングスコープ シングル外 グリーン	990	1,050
763	0-1672-06	ナーシングスコープ シングル外 ホワイト	990	1,050
763	0-1672-07	ナーシングスコープ シングル外 ブラック	990	1,050
763	0-1672-08	ナーシングスコープシングル外スカイブルー	990	1,050
763	0-1673-01	ナーシングスコープ ダブル外 レッド	1,400	1,460
763	0-1673-02	ナーシングスコープ ダブル外 ピンク	1,400	1,460
763	0-1673-03	ナーシングスコープ ダブル外 イエロー	1,400	1,460
763	0-1673-04	ナーシングスコープ ダブル外 ブルー	1,400	1,460
763	0-1673-05	ナーシングスコープ ダブル外 グリーン	1,400	1,460
763	0-1673-06	ナーシングスコープ ダブル外 ホワイト	1,400	1,460
763	0-1673-07	ナーシングスコープ ダブル外 ブラック	1,400	1,460
763	0-1673-08	ナーシングスコープ ダブル外スカイブルー	1,400	1,460
764	0-1400-21	聴診器(外バネタイプ) ダブル グレー	1,510	1,570
764	0-1401-21	聴診器(外バネタイプ) シングル グレー	1,200	1,270
766	7-3414-01	バイタルナビ聴診器ネイビーブルー	4,200	4,500
766	7-3414-02	バイタルナビ聴診器パープル	4,200	4,500
766	7-3414-03	バイタルナビ聴診器ロイヤルブルー	4,200	4,500
766	7-3414-04	バイタルナビ聴診器フォレストグリーン	4,200	4,500
766	7-3414-05	バイタルナビ聴診器ピンク	4,200	4,500
766	7-3414-06	バイタルナビ聴診器レッド	4,200	4,500
766	7-3414-07	バイタルナビ聴診器グレー	4,200	4,500
766	7-3414-08	バイタルナビ聴診器ブラック	4,200	4,500
766	7-3414-09	バイタルナビ聴診器ネオンイエロー	4,200	4,500
766	7-3414-10	バイタルナビ聴診器ネオンオレンジ	4,200	4,500
768	7-8455-01	VNP-01 聴診器交換用ベルリング	200	310
768	7-8455-03	聴診器交換用ベルリングVNP-03	200	310
768	7-8455-04	聴診器交換用ベルリングVNP-04	200	310
768	7-8455-05	聴診器交換用ベルリングVNP-05	200	310
768	7-9994-01	ライト 交換用ベルリング ブルー	200	300
768	7-9994-02	ライト 交換用ベルリング レッド	200	300
768	7-9994-03	ライト 交換用ベルリング オレンジ	200	300
768	7-9994-04	ライト 交換用ベルリング バーガンディ	200	300
768	7-8453-11	交換用ソフトイヤピース小(グレー) 2個	900	1,000
768	7-8453-12	交換用ソフトイヤピース大(グレー) 2個	900	1,000
768	7-8453-14	交換用ソフトイヤピース小(ブラック) 2個	900	1,000
768	7-8453-15	交換用ソフトイヤピース大(ブラック) 2個	900	1,000
769	7-8453-01	VNP-01 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
769	7-8453-02	VNP-02 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
769	7-8453-03	VNP-03 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
769	7-8453-04	VNP-04 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
769	7-8453-05	VNP-05 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
769	7-8454-01	VNP-01 聴診器ダイヤフラムリング	200	310
769	7-8454-02	交換用ダイヤフラムリングVNP-02	200	310
769	7-8454-03	交換用ダイヤフラムリングVNP-03	200	310
769	7-8454-04	交換用ダイヤフラムリングVNP-04	200	310
769	7-8454-05	交換用ダイヤフラムリングVNP-05	200	310
769	7-8455-01	VNP-01 聴診器交換用ベルリング	200	310

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
769	7-8455-02	聴診器交換用ベルリングVNP-02	200	310
769	7-8455-03	聴診器交換用ベルリングVNP-03	200	310
769	7-8455-04	聴診器交換用ベルリングVNP-04	200	310
769	7-8455-05	聴診器交換用ベルリングVNP-05	200	310
769	7-8453-11	交換用ソフトイヤピース小(グレー) 2個	900	1,000
769	7-8453-12	交換用ソフトイヤピース大(グレー) 2個	900	1,000
769	7-8453-14	交換用ソフトイヤピース小(ブラック)2個	900	1,000
769	7-8453-15	交換用ソフトイヤピース大(ブラック)2個	900	1,000
769	7-8453-13	バイタルナビ聴診器 交換用ダイヤフラム	200	270
782	8-7092-01	バイタルナビ アネロイド血圧計 ネイビーB	8,200	9,200
782	8-7092-02	バイタルナビ アネロイド血圧計 グレー	8,200	9,200
782	8-7092-03	バイタルナビ アネロイド血圧計 マゼンタ	8,200	9,200
782	8-7092-04	バイタルナビ アネロイド血圧計 ブラック	8,200	9,200
782	8-7092-05	バイタルナビ アネロイド血圧計 ピンク	8,200	9,200
782	8-7092-06	バイタルナビ アネロイド血圧計 スカイB	8,200	9,200
782	8-7092-07	バイタルナビ アネロイド血圧計 小児用	8,200	9,200
782	8-7092-11	バイタルナビ用ジッパーケースBA02	600	650
782	8-7093-01	バイタルナビ血圧計LFネイビーブルー	9,200	10,200
782	8-7093-02	バイタルナビ血圧計LFグレー	9,200	10,200
782	8-7093-03	バイタルナビ血圧計LFマゼンタ	9,200	10,200
782	8-7093-04	バイタルナビ血圧計LFブラック	9,200	10,200
782	8-7093-05	バイタルナビ血圧計LFピンク	9,200	10,200
782	8-7093-06	バイタルナビ血圧計LFスカイブルー	9,200	10,200
782	8-7093-07	バイタルナビ血圧計LF小児スカイブルー	9,200	10,200
782	8-7092-11	バイタルナビ用ジッパーケースBA02	600	650
783	8-7097-01	血圧計用カフセットLB紺セット	1,700	1,800
783	8-7097-02	血圧計用カフセットLB灰セット	1,700	1,800
783	8-7097-03	血圧計用カフセットLB赤セット	1,700	1,800
783	8-7097-04	血圧計用カフセットLBブラックセット	1,700	1,800
783	8-7097-05	血圧計用カフセットLBピンクセット	1,700	1,800
783	8-7097-06	血圧計用カフセットLB青セット	1,700	1,800
783	8-7097-07	血圧計用カフセットLB小児青セット	1,700	1,800
783	8-7098-01	血圧計用カフセットLF紺セット	2,000	2,100
783	8-7098-02	血圧計用カフセットLF灰セット	2,000	2,100
783	8-7098-03	血圧計用カフセットLF赤セット	2,000	2,100
783	8-7098-04	血圧計用カフセットLFブラックセット	2,000	2,100
783	8-7098-05	血圧計用カフセットLFピンクセット	2,000	2,100
783	8-7098-06	血圧計用カフセットLF青セット	2,000	2,100
783	8-7098-07	血圧計用カフセットLF小児青セット	2,000	2,100
784	8-7096-01	血圧計用ブラダーLB成人用	650	710
785	62-9749-35	O164B021 教育用聴診器(二人用)	5,000	6,000
789	0-9627-01	小型アネロイド血圧計 No. 500 紺	5,600	6,000
789	0-7211-01	アネロイド血圧計 NO500 ピンク	6,300	6,600
789	0-7211-02	アネロイド血圧計 NO500スカイブルー	6,300	6,600
789	0-7211-03	アネロイド血圧計 NO500 グリーン	6,300	6,600
789	0-7211-13	CB-140P アネロイド血圧計	2,500	2,650
789	0-7211-11	カフセットCB-140SBスカイブルー	2,500	2,650
789	0-7211-14	CB-140GR アネロイド血圧計	2,500	2,650
789	0-9618-21	アネロイドNO. 555ブルー 標準型	8,800	9,400
789	0-9618-22	アネロイドNO. 555グリーン 標準型	8,800	9,400
789	0-9618-23	アネロイドNO. 555レッド 標準型	8,800	9,400
789	61-6869-54	O555B024耐衝撃性アネロイド血圧計	8,800	9,400
789	61-6869-55	O555B025耐衝撃性アネロイド血圧計	8,800	9,400
789	61-6869-56	O555B026耐衝撃性アネロイド血圧計	8,800	9,400
789	61-6869-57	O555B027耐衝撃性アネロイド血圧計	8,800	9,400
789	61-6869-58	O555B028耐衝撃性アネロイド血圧計	8,800	9,400
790	0-7795-01	ギャフリーアネロイド血圧計 グレー	9,500	10,200
790	0-7795-02	ギャフリーアネロイド血圧計 ティール	9,500	10,200
790	0-7795-03	ギャフリーアネロイド血圧計 マゼンタ	9,500	10,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
790	0-7795-04	ギヤフリーアネロイド血圧計 ピンク	9,500	10,200
790	0-7795-05	ギヤフリーアネロイド血圧計 ブルー	9,500	10,200
790	0-7795-06	ギヤフリーアネロイド血圧計 紺	9,500	10,200
790	0-9523-11	GF700-11E アネロイド血圧計 灰	9,500	10,200
790	0-9523-14	GF700-14E アネロイド血圧計 桃	9,500	10,200
790	0-9523-15	GF700-15E アネロイド血圧計 青	9,500	10,200
790	0-9523-02	アネロイド血圧計 ギヤフリーゴム袋成人用	560	620
790	0-9522-01	血圧計用ゴム球 プレミアムバルブセット	870	920
791	8-4897-01	ラージゲージ血圧計ADC226P	8,200	9,400
791	8-4897-02	ラージゲージ血圧計ADC226B	8,200	9,400
792	7-7851-01	ML-VP バイタルポーチ	3,200	3,900
793	0-9635-21	交換用カフブラダーセット CB-140K	2,000	2,300
793	0-9635-22	血圧計ノンラテックスゴム球 紫	800	920
795	0-9523-02	アネロイド血圧計 ギヤフリーゴム袋成人用	560	620
795	8-8258-01	腕帯セットECB313321-1	1,060	1,200
795	8-8258-02	腕帯セットECB313321-2	1,680	1,900
797	7-7422-01	デスポカフカバー 50枚	3,900	4,300
798	0-9522-01	血圧計用ゴム球 プレミアムバルブセット	870	920
798	8-9798-11	カラーゴム球 SM-8021AB	1,000	1,070
798	8-9798-12	カラーゴム球 SM-8021VP	1,000	1,070
798	8-9798-13	カラーゴム球 SM-8021GP	1,000	1,070
798	8-9798-14	カラーゴム球 SM-8021GR	1,000	1,070
798	8-9798-15	カラーゴム球 SM-8021PL	1,000	1,070
798	8-9798-16	カラーゴム球 SM-8021PCH	1,000	1,070
800	8-5247-01	手動血圧計 SAM-001-BL ブルー	8,600	9,200
800	8-5247-02	手動血圧計 SAM-001-PK ピンク	8,600	9,200
800	8-5247-03	手動血圧計 SAM-001-MT ミント	8,600	9,200
801	7-6245-01	バイタルナビ水銀フリー血圧計NV3320	8,000	9,500
820	8-7011-01	上腕式電子血圧計 BM-200WT	5,000	5,250
820	8-7011-12	ACアダプター AD-801	2,200	2,310
821	7-7576-01	NC200 非接触式体温計	8,000	8,450
826	7-4902-01	電子体温計 MT550	1,480	1,570
830	8-6862-01	電子体温計 TO-100WT	750	830
830	8-6862-02	電子体温計 TO-100PK	750	830
830	8-6863-01	電子体温計 TO-102WT	990	1,040
830	8-6863-02	電子体温計 TO-102PK	990	1,040
844	7-9204-21	交換用装着補助テープ E023-12	3,900	4,100
844	7-9204-22	交換用イヤーハンガー Y04-E041	900	950
853	7-1170-01	ADCオトスコープADC-5211	14,000	15,000
853	7-1171-01	ポケット診断セットADC5110Nセット	45,000	50,000
853	7-1171-02	ポケット診断セットADC5112N検眼鏡	28,000	31,250
853	7-1171-03	ポケット診断セットADC5111N検耳鏡	18,000	21,650
857	0-5490-01	舌圧子 フレンケル 処置用	2,100	2,400
857	0-5490-02	舌圧子 チェルマック 検診用	760	810
858	0-086-02	知覚計 オイレンブルヒ氏	2,400	2,560
860	0-1020-01	打診器 吉村式	2,300	2,650
860	0-315-02	打診器 勝沼式	3,200	3,680
860	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	4,600	5,290
860	0-316-01	打診器 バギンスキー式	4,400	5,060
861	7-9166-01	音叉 NK-904	7,000	8,400
861	7-9166-02	音叉 NK-903	7,000	8,400
861	0-1021-01	音叉 ルーツェ C調節子付 128HZ	9,800	15,000
861	0-1021-02	音叉 ルーツェ fis4 2896HZ	9,800	11,000
861	0-1021-03	音叉 アルミC調(脳外科用) 128HZ	10,000	13,000
861	0-1021-04	音叉 ハルトマン5本組 標準セット	60,000	70,000
861	0-1021-05	音叉 1000Hz	10,500	11,000
861	0-1021-06	音叉 4000Hz	13,000	18,500
862	7-7843-01	ロングホワイト ナビスプッシュライト	1,200	1,400
862	7-7843-02	ロングピンク ナビスプッシュライト	1,200	1,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
862	7-7843-03	ロンググリーン ナビスプッシュライト	1,200	1,400
862	7-7843-04	ショートホワイト ナビスプッシュライト	1,000	1,200
862	7-7843-05	ショートピンク ナビスプッシュライト	1,000	1,200
862	7-7843-06	ショートグリーン ナビスプッシュライト	1,000	1,200
862	0-9271-31	ソフトLEDアルカプッシュライト交換電球	300	340
863	0-7466-31	AP-B ペンライト	1,650	1,800
863	0-7466-32	AP-P ペンライト	1,650	1,800
863	8-8205-01	ペンライトPH-421-00	1,200	1,320
863	0-4023-02	高性能ペンライト 替球 (ニップル球)	530	630
864	4-1873-01	ペンライト IYP365Black	2,900	3,100
864	4-1873-03	ペンライト IYP365Pink	2,900	3,100
865	0-9271-21	ソフトLEDアルカプッシュライトシルバー	1,000	1,050
865	0-9271-22	ソフトLEDアルカプッシュライト ブルー	1,000	1,050
865	0-9271-23	ソフトLEDアルカプッシュライト ピンク	1,000	1,050
865	0-9271-24	ソフトLEDアルカプッシュライト レッド	1,000	1,050
865	0-9271-25	ソフトLEDアルカプッシュライトホワイト	1,000	1,050
865	0-9271-26	ソフトLEDアルカプッシュライトブラック	1,000	1,050
865	0-9271-27	ソフトLEDアルカプッシュライトグリーン	1,000	1,050
865	0-9271-28	ソフトLEDアルカプッシュライトイエロー	1,000	1,050
865	0-9271-31	ソフトLEDアルカプッシュライト交換電球	300	340
865	0-9272-21	ソフトLEDアルカトータライトシルバー	900	1,000
865	0-9272-22	ソフトLEDアルカトータライト ブルー	900	1,000
865	0-9272-23	ソフトLEDアルカトータライト ピンク	900	1,000
865	0-9272-24	ソフトLEDアルカトータライト レッド	900	1,000
865	0-9272-25	ソフトLEDアルカトータライトホワイト	900	1,000
865	0-9272-26	ソフトLEDアルカトータライトブラック	900	1,000
865	0-9272-27	ソフトLEDアルカトータライトグリーン	900	1,000
865	0-9272-28	ソフトLEDアルカトータライトイエロー	900	1,000
865	0-9272-31	ソフトLEDアルカトータライト交換電球	300	340
867	0-9521-11	白色LEDアルカプッシュライト シルバー	1,300	1,360
867	0-9521-12	白色LEDアルカプッシュライト ピンク	1,300	1,360
867	0-9521-13	白色LEDアルカプッシュライト Cブルー	1,300	1,360
867	0-9521-14	白色LEDアルカプッシュライト Wレッド	1,300	1,360
867	0-9521-15	白色LEDアルカプッシュライト ホワイト	1,300	1,360
867	0-9521-16	白色LEDアルカプッシュライト ブラック	1,300	1,360
867	0-9521-17	白色LEDアルカプッシュライトPグリーン	1,300	1,360
867	0-9521-18	白色LEDアルカプッシュライトLイエロー	1,300	1,360
867	0-9521-23	白色LEDアルカプッシュライト交換用電球	340	380
867	7-4904-12	ミニ白色LEDアルカプッシュライトピンク	950	990
867	7-4904-14	ミニ白色LEDアルカプッシュライト	950	990
867	7-4904-16	ミニ白色LEDアルカプッシュライト黒	950	990
867	7-1276-21	白色LEDアルカトータライト シルバー	1,200	1,330
867	7-1276-22	白色LEDアルカトータライト ピンク	1,200	1,330
867	7-1276-23	白色LEDアルカトータライト Cブルー	1,200	1,330
867	7-1276-24	白色LEDアルカトータライト Wレッド	1,200	1,330
867	7-1276-25	白色LEDアルカトータライト ホワイト	1,200	1,330
867	7-1276-26	白色LEDアルカトータライト ブラック	1,200	1,330
867	7-1276-27	白色LEDアルカトータライト Pグリーン	1,200	1,330
867	7-1276-28	白色LEDアルカトータライト Lイエロー	1,200	1,330
867	7-1276-11	白色LEDアルカトータライト交換用電球	330	370
867	7-3680-01	ミニソフトLEDアルカプッシュライト桃色	950	990
867	7-3680-02	ミニソフトLEDアルカプッシュライト赤色	950	990
867	7-3680-03	ミニソフトLEDアルカプッシュライト黒色	950	990
868	7-4854-11	ナビスLEDヘッドライト交換用バッテリー	10,000	10,800
868	7-4854-32	ナビスLEDヘッドライトルーペ	10,000	10,800
868	7-4854-13	ナビスLEDヘッドライト交換用額当て	2,000	2,100
869	8-6930-11	LED照明LUVIS-E100	126,000	131,000
873	7-1216-01	視力検査器SK80A3 斜入8方向	95,000	125,000
873	7-1216-02	視力検査器SK80A5 斜入8方向	95,000	125,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
873	7-1216-03	視力検査器SK80A3N 4方向	95,000	125,000
873	7-1216-04	視力検査器SK80A5N 4方向	95,000	125,000
873	7-1216-05	視力検査器SK80A5P 幼児用	95,000	125,000
873	7-1216-06	電光投影式視力検査器SK-80B-3	88,000	118,000
873	7-1216-07	電光投影式視力検査器SK-80B-5	88,000	118,000
873	7-1216-08	電光投影式視力検査器SK-80B-3N	88,000	118,000
873	7-1216-09	電光投影式視力検査器SK-80B-5N	88,000	118,000
873	7-1216-10	電光投影式視力検査器SK-80B-5P	88,000	118,000
873	7-1217-01	視力検査器RC80A3 斜入8方向	123,000	153,000
873	7-1217-02	視力検査器RC80A5 斜入8方向	123,000	153,000
873	7-1217-03	視力検査器RC80A3N 4方向	123,000	153,000
873	7-1217-04	視力検査器RC80A5N 4方向	123,000	153,000
873	7-1217-05	電子式視力検査器RC-80B-3	116,000	146,000
873	7-1217-06	電子式視力検査器RC-80B-5	116,000	146,000
873	7-1217-07	電子式視力検査器RC-80B-3N	116,000	146,000
873	7-1217-08	電子式視力検査器RC-80B-5N	116,000	146,000
873	7-1214-01	LED式視力検査器SK90A3斜入8方向	135,000	165,000
873	7-1214-02	LED式視力検査器SK90A5斜入8方向	135,000	165,000
873	7-1214-03	LED式視力検査器SK90A3N 4方向	135,000	165,000
873	7-1214-04	LED式視力検査器SK90A5N 4方向	135,000	165,000
873	7-1214-05	LED式視力検査器SK90A5P 幼児用	135,000	165,000
873	7-1214-06	LED式視力検査器SK-90B-3	128,000	158,000
873	7-1214-07	LED式視力検査器SK-90B-5	128,000	158,000
873	7-1214-08	LED式視力検査器SK-90B-3N	128,000	158,000
873	7-1214-09	LED式視力検査器SK-90B-5N	128,000	158,000
873	7-1214-10	LED式視力検査器SK-90B-5P	128,000	158,000
874	7-1215-01	LED式視力検査器RC90A3斜入8方向	163,000	193,000
874	7-1215-02	LED式視力検査器RC90A5斜入8方向	163,000	193,000
874	7-1215-03	LED式視力検査器RC90A3N 4方向	163,000	193,000
874	7-1215-04	LED式視力検査器RC90A5N 4方向	163,000	193,000
874	7-1215-05	LED式視力検査器RC-90B-3	156,000	186,000
874	7-1215-06	LED式視力検査器RC-90B-5	156,000	186,000
874	7-1215-07	LED式視力検査器RC-90B-3N	156,000	186,000
874	7-1215-08	LED式視力検査器RC-90B-5N	156,000	186,000
874	7-1219-01	視力検査器RC1500A3 斜入8方向	225,000	255,000
874	7-1219-02	視力検査器RC1500A5 斜入8方向	225,000	255,000
874	7-1219-03	視力検査器RC1500A3N 4方向	225,000	255,000
874	7-1219-04	視力検査器RC1500A5N 4方向	225,000	255,000
874	7-1219-05	LED式視力検査器RC-1500B-3	218,000	248,000
874	7-1219-06	LED式視力検査器RC-1500B-5	218,000	248,000
874	7-1219-07	LED式視力検査器RC-1500B-3N	218,000	248,000
874	7-1219-08	LED式視力検査器RC-1500B-5N	218,000	248,000
875	0-9274-02	指示棒 アルカカラー 黒	1,090	1,250
881	7-8310-01	ECG-D12S 3K 汎用心電計	150,000	165,000
881	7-8310-02	ECG-D12B 3K 汎用心電計	150,000	165,000
890	0-8149-01	金属身長計 1.5m YS-OC	23,000	24,000
890	0-8149-02	金属身長計 2m YS-OA	27,000	28,000
890	7-6531-01	YS501-P シルバー身長計 成人用	27,000	29,000
890	7-6531-02	YS502-P シルバー身長計 幼児用	26,000	28,000
891	8-2091-01	金属身長計 YS101-S	38,000	40,000
891	8-2091-02	金属身長計 YS102-S	36,000	38,000
892	7-2795-01	伸縮式身長計 YS301-P	48,000	50,000
894	8-8980-01	超音波測定式身長計5003.01	49,000	51,800
894	8-8979-01	壁掛け身長計5002.01	4,360	4,600
895	0-1153-21	デジタル身長体重計 DST-210S	218,000	227,000
895	0-1153-07	外部表示ユニット YM-210S	39,800	41,000
899	0-3406-49	DP-7800PW-120 体重計	95,000	105,000
899	0-3406-50	DP-7800PW-200 体重計	95,000	105,000
899	0-3406-47	DP-7800PW-120S 体重計	95,000	105,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
899	0-3406-48	DP-7800PW-200S 体重計	95,000	105,000
908	61-3525-36	BS-163WT ボディスケールグランデ	2,480	2,580
908	8-3246-11	体重計 BS-180WT	2,600	2,720
908	8-3246-12	体重計 BS-180BK	2,600	2,720
913	63-1204-16	26101 メジャーケース 3個入	1,200	1,500
913	8-8689-21	メタボリメジャー HB016	200	250
914	7-9828-01	12-1112 皮下脂肪測定器	4,500	5,200
917	0-5501-01	角度計 東大式 200mm	10,600	13,300
917	0-5501-04	角度計 東大式 250mm	11,100	13,900
917	0-5501-02	角度計 東大式 300mm	11,100	13,700
917	0-5501-05	角度計 東大式 350mm	11,500	14,600
917	0-5501-03	角度計 東大式 400mm	12,200	14,900
917	0-5501-06	角度計 東大式 450mm	12,900	15,300
917	0-5501-07	角度計 東大式 500mm	13,900	16,000
917	0-6720-01	角度計[神中式]大	10,900	13,600
917	0-6720-02	角度計[神中式]中	10,500	13,400
917	0-6720-03	角度計[神中式]小	9,800	12,700
919	8-5253-01	マルチン骨盤計 TM-M1	26,000	27,100
919	7-7658-01	長座体前屈測定器5 T1817	27,300	28,400
921	62-3780-38	H-233WT ウォーキングパートナー	980	1,030
921	62-3780-39	H-233BK ウォーキングパートナー	980	1,030
922	7-6934-01	ACX221 アズプロミニスケール	6,800	7,300
922	7-6934-02	ACX2200 アズプロミニスケール	6,800	7,300
922	7-6934-03	ACX5200 アズプロミニスケール	8,300	8,800
922	7-6934-11	30333870 ACアダプター	4,800	5,200
922	7-6934-01-20	ACX221 アズプロミニスケール校正付	21,800	22,300
922	7-6934-02-20	ACX2200 アズプロミニスケール校正	21,800	22,300
922	7-6934-03-20	ACX5200 アズプロミニスケール校正	23,300	23,800
923	4-2750-01	KS6001 ミニスケール600g	3,200	3,400
923	4-2750-02	KS50000 ミニスケール5000g	3,200	3,400
925	0-1762-01	検便容器 A型 白 100個入	2,670	2,940
925	0-1762-02	検便容器 A型 緑 100個入	2,670	2,940
925	0-1762-03	検便容器 B型 白 100個入	1,820	2,010
925	0-1762-04	検便容器 B型 緑 100個入	1,820	2,010
925	0-1762-06	検便容器採便管 緑 100個入	5,090	5,600
925	0-1762-07	検便容器採便用スプーン 100個入	610	680
925	0-1762-09	検便容器木のへら 100個入 75mm	490	540
925	0-1762-10	検便容器Uパック 緑 100個入	1,940	2,140
925	8-2276-01	ディスポ採便容器 02050	400	500
925	8-2276-51	02050 ディスポ採便容器	36,000	45,000
926	0-1919-11	採尿用スポイト 10ml 50個入	680	750
928	0-8109-02	採尿容器 ユーリパン 02072	430	440
929	8-5942-01	プロシエア採尿カップ 100個×24箱入	12,300	13,500
932	0-7022-01	検尿コップ200滅菌済 5-93 50入	4,720	5,200
933	8-9915-01	プロシエア消臭貯尿袋PUB-100	1,900	2,000
934	0-355-01	貯尿袋 1000枚入	32,000	34,000
934	8-2160-01	貯尿器 ACB-2500	1,400	1,500
935	7-9835-01	481 PE貯尿瓶	510	530
935	8-8640-01	蓄尿瓶482	600	700
936	0-9947-01	貯尿架台 尿器用棚付 KNT-4	85,000	91,000
936	0-9947-02	貯尿架台 尿器用棚付 KNT-6	95,000	105,000
936	0-9947-03	貯尿架台 尿器用棚付 KNT-8	105,000	115,000
936	0-9947-04	貯尿架台 尿器用棚付 KNT-10	115,000	125,000
941	2-454-20	ヘマトクリット毛細管プレイン 1000入	3,200	3,400
941	2-454-21	ヘマトクリット毛細管ヘパリン処理 千本入	3,800	4,000
941	2-454-22	ヘマトクリットシーリングワックスプレート	1,700	1,800
944	4-458-01	数取器 NXS-1	980	1,000
944	4-458-02	数取器 NXP-1	780	840
944	4-458-03	数取器 NXS-1S	1,100	1,180

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
944	4-458-04	数取器 NXS-2	3,200	3,400
944	4-458-05	数取器 NXS-3	5,000	5,400
944	4-458-06	数取器 NXS-4	6,800	7,300
944	4-458-07	数取器 NXS-5	8,600	9,200
946	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし 百枚	500	600
946	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし 百枚	700	780
946	1-9646-12	スライドガラス縁研磨・透明フロスト 百枚	1,000	1,150
946	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト 100枚	1,400	1,570
946	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ 100枚	1,400	1,570
946	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー 100枚	1,400	1,570
946	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン 100枚	1,400	1,570
946	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク 100枚	1,400	1,570
946	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー 100枚	1,400	1,570
949	1-9651-11	スライドメーラー 31011001MA	3,400	3,800
949	1-9651-12	スライドメーラー 31011002MA	3,700	4,150
949	1-9651-13	スライドメーラー 31011105MA	3,100	3,480
949	1-9651-05	スライドメーラー 31011005MA	4,000	4,500
949	1-9649-01	カードボードメーラー 60001001	1,000	1,070
949	1-9649-02	カードボードメーラー 60001002	1,900	2,240
949	1-9649-03	カードボードメーラー 60001003	2,300	2,700
949	1-9649-04	カードボードメーラー 60001004	3,000	3,530
950	2-5377-01	スライドボックス 03-448-1 青	1,360	1,400
950	2-5377-02	スライドボックス 03-448-2 緑	1,360	1,400
950	2-5377-03	スライドボックス 03-448-3 赤	1,360	1,400
950	2-5377-04	スライドボックス 03-448-4 黄	1,360	1,400
950	2-5377-05	スライドボックス 03-448-5 白	1,360	1,400
950	1-4615-01	プレパレートボックス P-12	640	660
950	1-4615-02	プレパレートボックス P-25	670	710
950	1-4615-03	プレパレートボックス P-50	700	740
950	1-4615-04	プレパレートボックス P-100	1,210	1,280
952	1-7934-01	PP染色バット 01-816-21	1,800	2,100
952	3-6092-01	ミニ遠心機 Cubee-P	30,000	31,500
953	0-8120-01	ミニ遠心機 CM-610T	40,100	48,000
953	1-7472-11	マイクロシックス MS-1	21,800	22,800
953	1-7472-21	マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ	3,000	3,100
953	3-6731-01	小型高速遠心機 MF-12000	39,800	41,000
954	0-9514-01	卓上小型遠心器 MODEL-40	46,000	51,200
954	0-1045-01	遠心器 4MT	53,000	58,300
955	2-5049-01	遠心機(回転固定型)CN-810	57,200	66,500
955	2-5050-01	遠心機(回転可変型)CN-820	69,300	80,600
955	2-5051-01	遠心機(スタンダード)CN-1040	97,900	114,000
955	2-5049-01-22	検査書付 遠心機 CN-810	67,200	76,500
955	2-5050-01-22	検査書付 遠心機 CN-820	79,300	90,600
955	2-5051-01-22	検査書付 遠心機 CN-1040	107,900	124,000
955	2-5052-01	遠心機CN-1050 本体 ローター無	79,200	92,100
955	2-5052-02	遠心機CN-2060 本体 ローター無	106,700	125,000
955	2-5052-11	遠心機RA1508ローター15ML×8本	53,900	64,600
955	2-5052-12	遠心機RA5004ローター50ML×4本	59,400	70,200
955	2-5052-13	遠心機REA1520 ローター1.5ML	53,900	63,700
956	1-1600-01	ビオラマイクロチューブ1.5ml 千本	2,000	2,100
956	1-1600-02	ビオラマイクロチューブ 2ml 千本	2,940	3,050
956	1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml滅菌250本	2,100	2,200
956	1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 滅菌250本	2,310	2,400
956	2-4127-01	ビオラモチューブラック PR-50	1,260	1,330
958	7-4870-01	ステンレスモルトン栓MS13 50個	5,750	6,200
958	7-4870-02	ステンレスモルトン栓MS15 50個	5,850	6,300
958	7-4870-03	ステンレスモルトン栓MS18 50個	6,300	6,800
958	7-4870-04	ステンレスモルトン栓MS21 50個	6,600	7,100
958	7-4870-05	ステンレスモルトン栓MS25 50個	8,450	9,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
959	9-694-18	自動分析用サンプルカップ 2510 千本	2,800	2,900
959	9-694-21	自動分析用サンプルカップ2511 千本	2,800	2,900
959	9-694-22	クロスカットフタ2512 千個	2,800	3,100
959	4-2886-01	Portal-C サーマルサイクラー	298,000	320,000
960	3-7765-01	中央実験台 SAO-1812	322,000	347,000
960	3-7765-02	中央実験台 SAO-2412	400,000	428,000
960	3-7765-03	中央実験台 SAO-3012	498,000	530,000
960	3-7765-04	中央実験台 SAO-3612	570,000	604,000
960	3-7766-01	中央実験台 SAO-1815	368,000	387,000
960	3-7766-02	中央実験台 SAO-2415	432,000	457,000
960	3-7766-03	中央実験台 SAO-3015	540,000	573,000
960	3-7766-04	中央実験台 SAO-3615	648,000	687,000
960	3-7854-01	中央実験台 HDO-1812CB	552,000	580,000
960	3-7854-02	中央実験台 HDO-2412CB	642,000	674,000
960	3-7854-03	中央実験台 HDO-3012CB	755,000	793,000
960	3-7854-04	中央実験台 HDO-3612CB	883,000	927,000
960	3-7855-01	中央実験台 HDO-1815CB	603,000	633,000
960	3-7855-02	中央実験台 HDO-2415CB	659,000	693,000
960	3-7855-03	中央実験台 HDO-3015CB	784,000	823,000
960	3-7855-04	中央実験台 HDO-3615CB	919,000	965,000
961	3-4185-11	サイド実験台 SQA-1875	190,000	198,000
961	3-4185-12	サイド実験台 SQA-2475	224,000	235,000
961	3-4185-13	サイド実験台 SQA-3075	280,000	293,000
961	3-4185-14	サイド実験台 SQA-3675	336,000	352,000
961	3-4186-11	サイド実験台 SQA-1890	219,000	230,000
961	3-4186-12	サイド実験台 SQA-2490	267,000	280,000
961	3-4186-13	サイド実験台 SQA-3090	331,000	346,000
961	3-4186-14	サイド実験台 SQA-3690	384,000	403,000
961	3-5813-21	サイド実験台 SGA-475	54,000	57,000
961	3-5813-22	サイド実験台 SGA-675	65,000	67,000
961	3-5813-23	サイド実験台 SGA-975	83,000	85,000
961	3-5813-24	サイド実験台 SGA-1275	98,000	102,000
961	3-5813-25	サイド実験台 SGA-1575	140,000	147,000
961	3-5813-26	サイド実験台 SGA-1875	159,000	166,000
961	3-5813-27	サイド実験台 SGA-2475	207,000	217,000
961	3-5813-28	サイド実験台 SGA-3075	283,000	298,000
961	3-5824-31	サイド実験台 SIA-475	60,000	63,000
961	3-5824-32	サイド実験台 SIA-675	79,000	82,000
961	3-5824-33	サイド実験台 SIA-975	115,000	119,000
961	3-5824-34	サイド実験台 SIA-1275	148,000	154,000
961	3-5824-35	サイド実験台 SIA-1575	190,000	199,000
961	3-5824-36	サイド実験台 SIA-1875	217,000	228,000
961	3-5824-37	サイド実験台 SIA-2475	295,000	310,000
961	3-5824-38	サイド実験台 SIA-3075	379,000	398,000
961	3-5838-11	移動式ユニット 4H 本体シロ	55,000	59,000
961	3-5838-12	移動式ユニット 3L 本体シロ	47,000	50,000
961	3-5838-13	移動式ユニット 2H 本体シロ	47,000	50,000
961	3-5838-14	移動式ユニット 2L 本体シロ	43,000	46,000
961	3-5838-15	移動式ユニット 1H 本体シロ	39,000	42,000
962	3-4190-11	サイド実験台 HTF-675	134,000	141,000
962	3-4190-12	サイド実験台 HTF-975	142,000	149,000
962	3-4190-13	サイド実験台 HTF-1275	159,000	168,000
962	3-4190-14	サイド実験台 HTF-1575	239,000	252,000
962	3-4190-15	サイド実験台 HTF-1875	288,000	303,000
962	3-4190-16	サイド実験台 HTF-2475	331,000	348,000
962	3-4190-17	サイド実験台 HTF-3075	397,000	417,000
962	3-4190-18	サイド実験台 HTF-3675	420,000	442,000
962	3-4316-11	サイド実験台 HTO-675	100,000	105,000
962	3-4316-12	サイド実験台 HTO-975	108,000	113,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
962	3-4316-13	サイド実験台 HTO-1275	125,000	132,000
962	3-4316-14	サイド実験台 HTO-1575	158,000	166,000
962	3-4316-15	サイド実験台 HTO-1875	207,000	218,000
962	3-4316-16	サイド実験台 HTO-2475	250,000	263,000
962	3-4316-17	サイド実験台 HTO-3075	316,000	332,000
962	3-4316-18	サイド実験台 HTO-3675	414,000	435,000
962	3-4489-11	サイド実験台 HSO-675	77,000	81,000
962	3-4489-12	サイド実験台 HSO-975	86,000	90,000
962	3-4489-13	サイド実験台 HSO-1275	99,000	104,000
962	3-4489-14	サイド実験台 HSO-1575	114,000	120,000
962	3-4489-15	サイド実験台 HSO-1875	157,000	165,000
962	3-4489-16	サイド実験台 HSO-2475	198,000	208,000
962	3-4489-17	サイド実験台 HSO-3075	228,000	241,000
962	3-4489-18	サイド実験台 HSO-3675	313,000	329,000
962	2-953-01	中量作業台MWP-0960	29,800	34,300
962	2-953-02	中量作業台MWP-0975	33,300	38,300
962	2-953-03	中量作業台MWP-1260	34,400	39,600
962	2-953-04	中量作業台MWP-1275	38,500	44,300
962	2-953-05	中量作業台MWP-1575	43,400	49,900
962	2-953-06	中量作業台MWP-1590	46,500	53,500
962	2-953-07	中量作業台MWP-1875	48,500	55,800
962	2-953-08	中量作業台MWP-1890	52,500	60,400
963	3-2014-01	流し台 HPK1-900-430	123,000	137,000
963	3-2014-02	流し台 HPK1-1200-430	147,000	165,000
963	3-2014-03	流し台 HPK1-1500-430	169,000	190,000
963	3-2013-01	流し台 HPK1-900-304	153,000	172,000
963	3-2013-02	流し台 HPK1-1200-304	185,000	210,000
963	3-2013-03	流し台 HPK1-1500-304	230,000	261,000
963	3-5863-11	流し台 DWA-675	165,000	190,000
963	3-5863-12	流し台 DWA-975	190,000	218,000
963	3-5863-13	流し台 DWA-1275	227,000	261,000
963	3-5863-14	流し台 DWA-1575	256,000	294,000
963	3-5863-15	流し台 DWA-1875	283,000	325,000
963	3-5864-11	流し台 DWC-1275 本体シロ	329,000	378,000
963	3-5864-12	流し台 DWC-1575 本体シロ	371,000	427,000
963	3-5864-13	流し台 DWC-1875 本体シロ	403,000	463,000
963	3-7746-01	流し台 DWE-960	227,000	261,000
963	3-7746-02	流し台 DWE-1260	285,000	328,000
963	3-7746-03	流し台 DWE-1560	338,000	389,000
963	3-7746-04	流し台 DWE-1860	359,000	413,000
963	3-1287-11	流し台 DWE-975	225,000	259,000
963	3-1287-12	流し台 DWE-1275	282,000	324,000
963	3-1287-13	流し台 DWE-1575	316,000	370,000
963	3-1287-14	流し台 DWE-1875	340,000	391,000
965	1-6035-11	パーソナルインキュベーターPIC-101	59,500	63,000
965	1-6035-11-22	検査書付インキュベーターPIC-101	69,500	73,000
966	1-5837-31	インキュベーターSIC-320LX	255,000	266,000
966	1-5837-32	インキュベーターSIC-320HX	235,000	246,000
968	5-5695-41	バキュームシーラーエコノミーVS400S	32,000	33,000
968	5-5695-11	シーラー用ポリ袋115×200 100枚	260	270
968	5-5695-12	シーラー用ポリ袋150×200 100枚	340	360
968	5-5695-13	シーラー用ポリ袋165×280 100枚	490	520
969	1-4610-41	試験管ミキサーTRIO TM-1N	19,800	20,800
969	1-4610-42	試験管ミキサーTRIO TM-1FN	25,300	26,800
969	1-4610-43	試験管ミキサーTRIO TM-2N	25,300	26,800
969	1-4610-44	試験管ミキサーTRIO TM-2FN	30,800	32,500
969	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	570	610
969	6-487-02	アルコールランプクリアタイプ	570	610
970	8-2602-11	プロシエア超音波ゼリー250g	280	320

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
970	8-2602-13	超音波ゼリー ハンドボトル密着タイプ	280	320
970	8-2602-12	プロシエ超音波ゼリー5Kg	4,000	4,700
970	8-2602-14	超音波ゼリー 補充用ボトル密着タイプ	4,000	4,700
971	7-3608-01	プロシエ潤滑ジェルPSJ-5 100個	5,000	5,800
977	2-4887-01	包埋カセット1500入 白 M498-2	20,400	21,700
977	2-4887-02	包埋カセット1500入ピンクM498-3	20,400	21,700
977	2-4887-03	包埋カセット1500入 緑 M498-4	20,400	21,700
977	2-4887-04	包埋カセット1500入 黄 M498-5	20,400	21,700
977	2-4887-05	包埋カセット1500入 青 M498-6	20,400	21,700
977	2-4887-06	包埋カセット1500入グレーM498-9	20,400	21,700
977	2-4884-01	包埋リング1000入 白 M460	12,100	12,900
977	2-4884-02	包埋リング1000入ピンク M460-3	12,100	12,900
977	2-4884-03	包埋リング1000入 緑 M460-4	12,100	12,900
977	2-4884-04	包埋リング1000入 黄 M460-5	12,100	12,900
977	2-4884-05	包埋リング1000入 青 M460-6	12,100	12,900
977	2-4891-01	ベースモールドM475-1 1000個	31,100	33,100
977	2-4891-02	ベースモールドM475-2 1000個	31,100	33,100
977	2-4891-03	ベースモールドM475-3 1000個	31,100	33,100
977	2-4891-04	ベースモールドM475-4 1000個	31,100	33,100
977	2-4891-05	ベースモールドM475-5 1000個	31,100	33,100
978	2-4896-01	包埋カセットキャビネット6入M495-6	19,500	20,500
979	4-068-01	ワイヤーブラシ	1,060	1,200
980	2-1691-01	フィンピペットF1FN-4641010N	43,200	45,100
980	2-1691-02	フィンピペットF1FN-4641020N	43,200	45,100
980	2-1691-03	フィンピペットF1FN-4641030N	43,200	45,100
980	2-1691-04	フィンピペットF1FN-4641040N	43,200	45,100
980	2-1691-05	フィンピペットF1FN-4641060N	38,000	39,600
980	2-1691-12	フィンピペットF1FN-4641140N	38,000	39,600
980	2-1691-06	フィンピペットF1FN-4641070N	38,000	39,600
980	2-1691-07	フィンピペットF1FN-4641080N	38,000	39,600
980	2-1691-08	フィンピペットF1FN-4641090N	38,000	39,600
980	2-1691-09	フィンピペットF1FN-4641100N	38,000	39,600
980	2-1691-10	フィンピペットF1FN-4641110N	43,200	45,100
980	2-1691-11	フィンピペットF1FN-4641120N	47,900	50,000
981	2-4632-11	リサーチプラスV 3120000011	40,900	44,100
981	2-4632-12	リサーチプラスV 3120000020	40,900	44,100
981	2-4632-18	リサーチプラスV 3120000097	40,900	44,100
981	2-4632-13	リサーチプラスV 3120000038	40,900	44,100
981	2-4632-14	リサーチプラスV 3120000046	40,900	44,100
981	2-4632-15	リサーチプラスV 3120000054	40,900	44,100
981	2-4632-19	リサーチプラスV 3120000100	40,900	44,100
981	2-4632-16	リサーチプラスV 3120000062	40,900	44,100
981	63-8456-16	3120 000. 143 リサーチプラス	40,900	44,100
981	2-4632-17	リサーチプラスV 3120000070	40,900	44,100
981	2-4632-20	リサーチプラスV 3120000089	40,900	44,100
982	1-1903-21	ビオラモビペット4640360	19,580	20,500
982	1-1903-22	ビオラモビペット4640370	19,580	20,500
982	1-1903-23	ビオラモビペット4640380	19,580	20,500
982	1-1903-24	ビオラモビペット4640390	19,580	20,500
982	1-1903-26	ビオラモビペット4640410	19,580	20,500
982	1-1903-25	ビオラモビペット4640400	19,580	20,500
982	1-1903-51	ビオラモビペット4640360 6本入	97,900	103,000
982	1-1903-52	ビオラモビペット4640370 6本入	97,900	103,000
982	1-1903-53	ビオラモビペット4640380 6本入	97,900	103,000
982	1-1903-54	ビオラモビペット4640390 6本入	97,900	103,000
982	1-1903-56	ビオラモビペット4640410 6本入	97,900	103,000
982	1-1903-55	ビオラモビペット46404000 6本入	97,900	103,000
982	1-6855-11	ピペットマン P2	37,500	39,500
982	1-6855-12	ピペットマン P10	37,500	39,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
982	1-6855-13	ピペットマン P20	32,500	34,000
982	1-6855-14	ピペットマン P100	32,500	34,000
982	1-6855-15	ピペットマン P200	32,500	34,000
982	1-6855-16	ピペットマン P1000	32,500	34,000
982	1-6855-17	ピペットマン P5000	37,500	39,500
982	1-6855-18	ピペットマン P10mL	37,500	39,500
982	1-6856-01	セーフティフィルタF161280 10個	670	700
982	1-6856-02	セーフティフィルタF161241 百個	3,500	3,700
984	1-4655-01	ポリスポイト 1ml 100本	950	990
984	1-4653-01	ポリスポイト 採血用 1ml 100本	950	990
984	1-4656-02	スポイト 2ml 1000本	8,500	8,900
984	1-4634-01	ポリスポイト 5ml 100本	1,300	1,400
984	2-5237-11	ディスポピペットⅡ紙 プラ1mL 千本	17,270	18,000
984	2-5237-12	VディスポピペットⅡ紙 プラ2mL 千本	21,780	22,900
984	2-5237-03	VピペットⅡ 紙プラ包装5mL 200本	6,270	6,600
984	2-5237-04	VピペットⅡ 紙プラ包装10mL 200本	6,710	7,050
984	2-5237-05	VピペットⅡ 紙プラ包装25mL 200本	12,100	12,700
984	2-5237-06	ビオラモピペットⅡ紙 プラ50mL 百本	11,000	11,500
985	1-8570-08-20	ホールピペット 2ml 校正証明書付	9,730	10,460
985	5-3067-01	ゴムピペッター 黒 50ml	1,880	2,100
985	5-3067-02	ゴムピペッター れんが色 50ml	1,880	2,100
985	6-356-05	スポイト(シリコンゴム製) 0.5ml用	50	60
985	6-356-01	スポイト(シリコンゴム製) 1ml用	45	60
985	6-356-02	スポイト(シリコンゴム製) 2ml用	80	100
985	6-356-06	スポイト(シリコンゴム製) 3ml用	100	120
985	6-356-03	スポイト(シリコンゴム製) 5ml用	150	180
985	6-356-04	スポイト(シリコンゴム製) 10ml用	230	270
985	6-356-07	スポイト(シリコンゴム製) 20ml用	660	760
987	7-2973-01	標本容器16-320-730滅菌 百個	6,400	6,700
987	7-2973-02	標本容器16-320-731 500個	17,900	18,800
987	8-2259-01	標本容器 20ml 100個	2,400	2,700
987	8-2259-02	標本容器 40ml 100個	2,500	2,800
987	8-2259-03	標本容器 60ml 100個	2,700	3,000
987	5-059-01	パッククリーン 120mL 200入	19,000	21,000
987	5-059-02	パッククリーン 250mL 120入	14,400	15,300
987	5-059-05	パッククリーン 400mL(100個入)	13,500	14,500
987	5-059-03	パッククリーン 600mL 80入	14,000	15,800
987	5-059-04	パッククリーン 1000mL 50入	13,500	15,000
988	1-4628-01	PSスクリュ管瓶 SS-5	47	49
988	1-4628-02	PSスクリュ管瓶 SS-10	52	55
988	1-4628-03	PSスクリュ管瓶 SS-15	63	66
988	1-4628-04	PSスクリュ管瓶 SS-25	75	79
988	1-4628-05	PSスクリュ管瓶 SS-50	110	115
988	1-4628-06	PSスクリュ管瓶 SS-100	180	190
988	1-4628-07	PSスクリュ管瓶 SS-250	330	350
988	1-4628-11	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-5 百本	4,230	4,450
988	1-4628-12	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-10 百本	4,730	4,950
988	1-4628-13	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-15 百本	5,720	6,000
988	1-4628-14	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-25 百本	6,820	7,150
988	1-4628-15	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-50 百本	9,900	10,500
988	1-4628-16	PSスクリュ管瓶SS100 50本	7,920	8,300
988	1-4628-17	PSスクリュ管瓶SS-250 20本	5,940	6,250
989	7-3087-01	フタ付きバケツ220212	600	660
989	7-3087-02	フタ付きバケツ220213	840	910
989	7-3087-03	フタ付きバケツ220214	1,500	1,640
989	5-068-21	ハイパック S-9 130ml	200	250
989	1-4697-01	ハイパック S-10	210	220
989	5-068-29	ハイパック S-11	250	300
989	1-4697-02	ハイパック S-12	250	270

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
989	5-068-30	ハイパック S-15	280	350
989	5-068-31	ハイパック S-20	380	450
989	5-068-22	ハイパック S-21 430ml	400	450
989	1-4697-13	ハイパック S-22N	410	430
989	5-068-23	ハイパック S-23 1220ml	500	600
989	5-068-24	ハイパック S-25 1470ml	550	650
989	5-068-11	ハイパック S-27 2000mL	950	1,100
989	5-068-32	ハイパック S-28	1,100	1,250
989	1-4697-14	ハイパック S-30N	760	800
989	5-068-25	ハイパック S-31 2440ml	880	1,000
989	5-068-26	ハイパック S-32 3700ml	1,250	1,400
989	5-068-27	ハイパック S-33 6600ml	1,650	1,900
989	5-068-05	ハイパック S-35 2900mL	1,100	1,250
989	5-068-33	ハイパック S-36	750	900
989	5-068-34	ハイパック S-37	450	550
989	5-068-06	ハイパック S-38 1680mL	550	650
989	5-068-12	ハイパック S-39 16000mL	3,400	3,850
989	5-068-28	ハイパック S-62 1700ml	520	600
989	5-068-13	ハイパック S-132 1800mL	1,000	1,150
989	5-068-14	ハイパック S-133 3100mL	1,350	1,550
989	5-068-15	ハイパック S-134 4100mL	1,600	1,850
989	5-068-16	ハイパック S-222 780mL	680	800
989	5-068-17	ハイパック S-230 1550mL	1,250	1,400
990	2-129-01	ステンレスシャーレ 50×15×0.6	740	820
990	2-129-02	ステンレスシャーレ 60×20×0.6	780	860
990	2-129-03	ステンレスシャーレ 75×20×0.6	830	920
990	2-129-04	ステンレスシャーレ 90×20×0.6	910	990
990	2-129-05	ステンレスシャーレ 100×20×0.8	2,350	2,600
990	2-129-06	ステンレスシャーレ 120×25×0.8	3,000	3,300
990	2-129-07	ステンレスシャーレ 150×30×0.8	4,200	4,600
990	2-129-08	ステンレスシャーレ 200×35×1.0	6,600	7,300
990	2-9169-01	スタンダードシャーレ40/12	360	500
990	2-9169-02	スタンダードシャーレ50/12	370	500
990	2-9169-03	スタンダードシャーレ60/15	370	500
990	2-9169-04	スタンダードシャーレ80/15	370	500
990	2-9169-05	スタンダードシャーレ90/15	380	500
990	2-9169-06	スタンダードシャーレ100/20	630	800
990	2-9169-07	スタンダードシャーレ120/20	1,550	1,800
990	2-9169-08	スタンダードシャーレ150/25	1,600	1,800
991	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	8,400	8,900
991	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	75,500	79,800
993	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,800	3,900
993	6-711-52	2" 250Ft パラフィルム	83,600	85,800
993	1-7315-01	シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青	1,400	1,500
994	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	16	17
994	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	21	22
994	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	32	35
994	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	39	42
994	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	49	51
994	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	86	91
994	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	183	192
994	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	12,800	13,400
994	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	17,200	18,000
994	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	25,300	26,500
994	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,500	17,300
994	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	10,500	11,000
994	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	7,500	7,900
994	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	17,000	17,800
995	2-5091-06	ビーカー500ml	620	650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
997	2-5764-01	コロニーカウンターペンタイプ CC-1	10,200	11,800
997	6-488-01	ディスポループ 1型 10本/袋×50	8,000	9,700
997	6-488-02	ディスポループ 10型 10本/袋×50	8,000	9,700
997	6-488-03	ディスポループニードル型10本/袋×50	8,000	9,700
1006	7-4513-01	救急カートオプションイルリガードルセット	7,000	7,200
1007	8-9985-01	救急カートHT-Z1P	145,000	149,000
1007	8-9985-02	救急カートHT-Z1B	145,000	149,000
1007	8-9985-03	救急カートHT-Z1R	145,000	149,000
1007	0-4559-11	救急カート 仕切板(小用横)	320	350
1007	0-4559-12	救急カート 仕切板(小用縦)	220	250
1007	0-4559-13	救急カート 仕切板(中用横)	500	540
1007	0-4559-14	救急カート 仕切板(中用縦)	400	430
1007	0-4559-15	救急カート 仕切板(大用横)	520	560
1007	0-4559-41	アルティア救急カート EC-P	127,000	131,000
1007	0-4559-42	アルティア救急カート EC-L	127,000	131,000
1007	0-4559-43	アルティア救急カート EC-B	127,000	131,000
1007	0-4559-44	アルティア救急カート EC-R	127,000	131,000
1007	0-4559-11	救急カート 仕切板(小用横)	320	350
1007	0-4559-12	救急カート 仕切板(小用縦)	220	250
1007	0-4559-15	救急カート 仕切板(大用横)	520	560
1007	7-4513-01	救急カートオプションイルリガードルセット	7,000	7,200
1008	8-9430-11	JUST救急カートJEC264	168,000	182,000
1008	8-9430-12	JEC264P JUST救急カート	168,000	182,000
1009	7-4513-01	救急カートオプションイルリガードルセット	7,000	7,200
1010	8-8935-01	救急カート(透明天板)NKKC-T	162,000	167,000
1010	0-4559-11	救急カート 仕切板(小用横)	320	350
1010	0-4559-12	救急カート 仕切板(小用縦)	220	250
1010	0-4559-13	救急カート 仕切板(中用横)	500	540
1010	0-4559-14	救急カート 仕切板(中用縦)	400	430
1010	0-4559-15	救急カート 仕切板(大用横)	520	560
1012	0-4559-12	救急カート 仕切板(小用縦)	220	250
1012	7-4513-01	救急カートオプションイルリガードルセット	7,000	7,200
1013	0-4558-41	救急ワゴンR3 EW-5R3A	182,000	188,000
1014	8-1341-01	LUXE 救急カート LX31EMG	168,000	179,000
1014	8-1341-11	LUXE 救急カート VCPR	10,500	11,200
1014	8-1341-22	LUXE救急カート IVスタンド VIV	10,500	11,200
1014	8-1341-13	LUXE 救急カート VO2	7,300	7,800
1014	8-1341-14	LUXE 救急カート X-FD3	1,100	1,200
1014	8-1341-15	LUXE 救急カート X-SD3	920	1,000
1014	8-1341-16	LUXE 救急カート X-FD6	1,050	1,100
1014	8-1341-17	LUXE 救急カート X-SD6	920	1,000
1014	8-1341-18	LUXE 救急カート P-FD3	5,000	5,300
1014	8-1341-19	LUXE 救急カート P-FD6	5,700	6,100
1014	8-4812-13	麻酔カートVWB	4,500	4,800
1014	8-4812-14	麻酔カートVCH	3,900	4,200
1014	8-1341-23	LUXE救急カート 追加用スライドレール	1,700	1,800
1014	7-8146-01	本体 救急カート	148,000	158,000
1014	7-8146-11	救急カート用蘇生板	11,500	12,300
1014	7-8146-12	救急カート用IVスタンド	10,500	11,200
1014	8-1341-18	LUXE 救急カート P-FD3	5,000	5,300
1014	8-1341-19	LUXE 救急カート P-FD6	5,700	6,100
1014	7-8146-18	救急カート用封印具 50個	6,700	7,200
1020	0-6971-07	シリコンマスク チムニーフック	500	800
1030	0-3201-31	スタイレット 大	1,900	2,000
1030	0-3201-32	スタイレット 小	2,200	2,300
1033	0-6890-01	マギル鉗子 S 200mm	3,900	4,200
1033	0-6890-02	マギル鉗子 M 250mm	4,200	4,500
1033	0-6890-03	マギル鉗子 L 280mm	4,200	4,500
1033	0-6891-01	舌鉗子 コラン氏式 170mm	3,150	3,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1037	8-8389-01	ストッパー付ボンベカート501S紫	14,500	16,500
1037	8-8389-02	ストッパー付ボンベカート501S青	14,500	16,500
1037	8-8389-03	ストッパー付ボンベカート501S白	14,500	16,500
1037	8-8389-04	ストッパー付ボンベカート501S桃	14,500	16,500
1037	8-8389-05	ストッパー付ボンベカート501S緑	14,500	16,500
1037	8-8390-01	ストッパー付ボンベカートSD-501S紫	21,500	23,500
1037	8-8390-02	ストッパー付ボンベカートSD-501S青	21,500	23,500
1037	8-8390-03	ストッパー付ボンベカートSD-501S白	21,500	23,500
1037	8-8390-04	ストッパー付ボンベカートSD-501S桃	21,500	23,500
1037	8-8390-05	ストッパー付ボンベカートSD-501S緑	21,500	23,500
1037	0-7291-11	ガートル架付ボンベカート501G緑	20,000	23,000
1037	0-7291-12	ガートル架付ボンベカート501G紫	20,000	23,000
1037	0-7291-13	ガートル架付ボンベカート501G青	20,000	23,000
1037	0-7291-14	ガートル架付ボンベカート501G白	20,000	23,000
1037	0-7291-15	ガートル架付ボンベカート501G桃	20,000	23,000
1037	8-8439-11	ガートル架付ボンベカートSD-501G緑	27,500	29,800
1037	8-8439-12	ガートル架付ボンベカートSD-501G紫	27,500	29,800
1037	8-8439-13	ガートル架付ボンベカートSD-501G青	27,500	29,800
1037	8-8439-14	ガートル架付ボンベカートSD-501G白	27,500	29,800
1037	8-8439-15	ガートル架付ボンベカートSD-501G桃	27,500	29,800
1038	8-8391-01	ボンベカート4本用 SBC-504PBL	28,000	30,000
1038	8-8391-02	ボンベカート6本用 SBC-506PBL	33,000	35,500
1038	8-8391-03	ボンベカート20本用 SBC-520	95,000	100,000
1038	0-3333-11	酸素ボンベ車 CFM	7,800	8,300
1038	0-6641-11	酸素ボンベキャリアー HP3060-PS	7,800	8,700
1039	8-8458-01	キャスター付ボンベカート1本用	15,500	17,000
1039	8-8458-02	キャスター付ボンベカート2本用	28,000	29,500
1039	7-4109-01	1500Lボンベ運搬車1500-1-4	23,000	25,000
1040	8-9691-01	酸素ボンベスタンドTM-S504グリーン	15,000	15,900
1040	8-9691-02	酸素ボンベスタンド TM-S504ピンク	15,000	15,900
1040	8-9691-03	酸素ボンベスタンド TM-S504ブルー	15,000	15,900
1043	0-6693-01	車両搭載用ストレッチャー 4070	385,000	450,000
1043	0-6693-02	車両搭載用ストレッチャー 12-9	240,000	270,000
1043	0-6693-03	ストレッチャー用ファスナー 5-13	48,000	55,000
1043	0-6693-11	ストレッチャー用患者固定ベルト430-2P	7,500	9,500
1043	0-6693-12	ストレッチャー用ガードル架 513	40,000	48,000
1044	7-7696-01	RA-1A7 折りたたみ担架	27,000	32,000
1044	0-8068-01	グリーンストレッチャー FV1010	33,000	36,800
1046	8-2252-01	折りたたみ担架 YDC-1A1	25,500	30,000
1046	8-2252-12	折りたたみ担架 YDC-1A4H 黒	25,500	27,000
1047	7-7695-01	RA-1A12 折りたたみ担架	67,000	71,000
1048	7-7702-01	RA-4A02 スクープストレッチャー	52,000	56,000
1049	7-8047-01	MS-MB 担架	18,000	19,000
1053	8-6385-01	ポケットマスクAdsafe4053	2,000	2,230
1054	0-864-01	レスキューシザー	16,950	17,000
1056	7-7666-01	KM-109B ポイズンエクストラクター	2,500	2,600
1061	8-3157-01	子宮内膜組織採取器具メドジンピペットIV	15,000	19,000
1064	7-7528-01	TH-1 Koboカップ 10個	20,000	21,000
1066	8-8398-01	マンモ用ケーブルCR826-13 M	4,300	4,600
1066	8-8398-02	マンモ用ケーブルCR826-13 L	4,300	4,600
1066	8-8399-01	検診用スカートCR853-03 フリー	3,600	3,900
1066	8-8399-02	検診用スカートCR853-03 BL	3,600	3,900
1072	62-9963-02	41501 臍帯クランプ	4,200	4,500
1074	8-8918-01	乳幼児身長計(ベースタイプ)BS-B	15,000	16,000
1074	0-365-22	YS903-G 乳児用身長計	25,000	28,000
1074	0-365-24	YS903-P 乳児用身長計	25,000	28,000
1075	0-1033-11	乳児用身長計YS802-P	18,800	21,200
1082	7-7709-01	WOB-1 ウッディおむつ交換台	98,000	103,000
1083	8-3439-01	おむつ交換ベッド BR-NR	110,000	120,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1083	8-3439-02	おむつ交換ベッド BR-NR-BOX	29,000	38,000
1083	64-3967-90	BR-NR-DST ダスタっ子NR	75,000	80,000
1084	61-9630-06	BR-FC50 フェアリーチェア50	50,000	60,000
1084	61-9630-08	BR-FC90 フェアリーチェア90	95,000	100,000
1086	7-599-01	Discs ハイドロジェル	1,200	1,600
1091	7-606-01	Trimmer 赤ちゃんネイルトリマー	1,980	2,600
1091	7-606-02	Head 赤ちゃんネイルトリマー	520	700
1092	7-7165-21	A1 アタマジラミ除去装置	7,500	9,300
1092	7-7165-31	Filter アタマジラミ除去装置	1,380	1,800
1101	8-8972-01	V字ビーズクッション大用カバIBCML	1,970	2,170
1106	7-746-01	F-432913-M 頸部固定用カラー	1,900	2,000
1106	7-746-02	F-432913-L 頸部固定用カラー	1,900	2,000
1109	7-9516-01	NC94133 アームサポート	5,000	5,700
1109	7-9518-01	NC16004-1 アームストラップ	3,900	4,500
1109	7-9518-02	NC16004-2 アームストラップ	3,900	4,500
1110	7-9520-01	NC16001-L アームストラップ	9,000	10,200
1110	7-9520-02	NC16001-R アームストラップ	9,000	10,200
1110	7-9519-01	NC16013-0 上腕固定ストラップ	22,000	25,600
1110	7-9519-02	NC16013-1 上腕固定ストラップ	22,000	25,600
1110	7-9519-03	NC16013-2 上腕固定ストラップ	22,000	25,600
1110	8-2268-01	アームリスト AOE00(ディスプレイ)	530	700
1110	8-2268-02	アームリスト AOA00(コットンタイプ)	1,350	1,600
1111	7-9521-01	NC16008-1 ベルト付きつり包帯	2,700	3,200
1111	7-9521-02	NC16008-2 ベルト付きつり包帯	2,700	3,200
1111	7-9521-03	NC16008-3 ベルト付きつり包帯	2,700	3,200
1111	7-9521-04	NC16008-4 ベルト付きつり包帯	2,700	3,200
1130	7-4341-01	ハンドサポーターNC53220	1,400	1,500
1130	7-4341-02	ハンドサポーターNC53221	1,400	1,500
1130	7-4341-03	ハンドサポーターNC53222	1,400	1,500
1130	7-4341-04	ハンドサポーターNC53223	1,400	1,500
1130	7-4341-05	ハンドサポーターNC53224	1,400	1,500
1130	7-4341-06	ハンドサポーターNC53225	1,400	1,500
1130	7-4341-07	ハンドサポーターNC53226	1,400	1,500
1139	7-3612-02	プロステーピングテープCT550S 6巻	1,000	1,050
1139	7-3612-01	プロステーピングテープCT550W 6巻	1,000	1,050
1139	7-3611-01	プロステーピングテープASHLST 6巻	2,340	2,450
1156	7-7733-01	USN90 爪きり	550	590
1157	7-740-01	1L101P ステンレス爪切り	3,800	4,000
1157	7-739-01	3L100 ミニ爪切り	3,800	4,000
1157	7-741-01	1L100 ステンレス爪切り	3,950	4,200
1157	0-9822-01	RUBISネイルハサミ 1F002	3,850	4,100
1157	0-9822-02	RUBISネイルハサミ 1F000	3,850	4,100
1157	0-9822-03	RUBISネイルハサミ 1F007	4,730	5,000
1158	7-4318-01	ニッパー式爪きりTMK-125	1,580	1,700
1158	8-7688-01	爪きりカンシ喰切型	2,000	2,700
1158	8-7755-02	YT-22 爪切り	2,200	2,450
1159	7-7588-01	#P3355-STR 爪ニッパー	8,800	9,400
1159	7-7616-01	#P3355 ネイルカッターpro	8,800	9,400
1160	8-2392-01	ニッパー HF-478R	13,800	15,200
1160	8-2392-02	ニッパー HF-476R	11,000	12,300
1160	8-2392-03	ニッパー HF-460R	10,500	12,300
1160	8-2392-04	HF-480R ニッパー	14,500	18,000
1160	8-2392-05	HF-210R ニッパー	15,000	18,500
1160	7-4868-01	爪やすりTMY-100	350	380
1161	7-9432-01	ケース無 つめやすり	650	830
1161	7-9432-02	ケース付黒 つめやすり	1,100	1,290
1161	7-9432-03	ケース付赤 つめやすり	1,100	1,290
1161	7-9432-04	ケース付モカ つめやすり	1,100	1,290
1162	8-2002-01	爪やすり 1K700GT	2,900	3,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1162	8-2002-02	爪やすり 1K700G	1,200	1,300
1167	7-7732-01	USN90 コーンカッター	1,200	1,300
1167	7-7732-11	コーンカッター用替刃 10枚	380	400
1174	7-3180-12	エアマッサージ器ブーツエクспанダー両足	4,500	4,800
1174	7-3180-13	交換用本体接続エアホース	1,000	1,050
1174	7-3180-14	交換用ブーツ接続エアホース	1,400	1,500
1174	7-3180-15	エアマッサージ器交換用T分配器	200	210
1174	7-3180-16	エアマッサージ器交換用エアホースプラグ	200	210
1175	7-936-01	イトーESPURGE 低周波治療器	98,000	108,000
1181	7-3345-01	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N1	380,000	420,000
1181	7-3345-02	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N2	380,000	420,000
1181	7-3345-03	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N3	380,000	420,000
1181	7-3345-04	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N4	380,000	420,000
1181	7-3345-05	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N5	380,000	420,000
1181	7-3345-06	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N6	380,000	420,000
1181	7-3345-07	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N7	380,000	420,000
1181	7-3345-08	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N8	380,000	420,000
1181	7-3345-09	サーキットスタジオ用油圧機械dea-N9	380,000	420,000
1181	7-3345-10	油圧機械dea-N10	380,000	420,000
1181	7-3344-01	複合型油圧マシンdea-m1	570,000	600,000
1181	7-3344-02	複合型油圧マシンdea-m2	570,000	600,000
1181	7-3344-03	複合型油圧マシンdea-m3	570,000	600,000
1183	7-754-01	G-1806 フレキシブルハードルFL	3,700	4,100
1183	7-754-02	G-1807 フレキシブルハードルFL	4,000	4,400
1183	7-754-03	G-1808 フレキシブルハードルFL	4,300	4,700
1184	7-8046-11	ソフトトレーニングベンチ D-7025	22,000	22,700
1185	8-7834-02	ステップ台H-7346	4,900	5,200
1185	8-5238-11	4段スライド式腰掛台 T1125	135,500	146,000
1186	7-2959-01	スポーツ軽量連結マットH-7191B	13,700	14,200
1186	7-2959-02	スポーツ軽量連結マットH-7191G	13,700	14,200
1186	7-2959-03	スポーツ軽量連結マットH-7191V	13,700	14,200
1186	7-2959-04	スポーツ軽量連結マットH-7191Y	13,700	14,200
1186	7-2959-05	H-7191DG スポーツ軽量連結マット	13,700	14,200
1186	7-2959-06	H-7191R スポーツ軽量連結マット	13,700	14,200
1186	7-2959-07	H-7191S スポーツ軽量連結マット	13,700	14,200
1186	7-2960-01	スポーツ軽量連結マットH-7192B	38,800	40,000
1186	7-2960-02	スポーツ軽量連結マットH-7192G	38,800	40,000
1186	7-2960-03	スポーツ軽量連結マットH-7192V	38,800	40,000
1186	7-2960-04	スポーツ軽量連結マットH-7192Y	38,800	40,000
1186	7-2960-05	H-7192DG スポーツ軽量連結マット	38,800	40,000
1186	7-2960-06	H-7192R スポーツ軽量連結マット	38,800	40,000
1186	7-2960-07	H-7192S スポーツ軽量連結マット	38,800	40,000
1191	7-9636-01	10-6510 ゴーバンド	1,800	2,400
1191	7-9636-02	10-6511 ゴーバンド	1,950	2,500
1191	7-9636-03	10-6512 ゴーバンド	2,200	2,800
1191	7-9636-04	10-6513 ゴーバンド	2,300	2,900
1191	7-9636-05	10-6514 ゴーバンド	2,500	3,100
1191	7-9636-06	10-6515 ゴーバンド	2,600	3,300
1191	7-9636-07	10-6516 ゴーバンド	2,800	3,500
1191	7-9636-08	10-6517 ゴーバンド	2,900	3,600
1191	7-9639-01	10-4930 ゴーチューブ	2,300	2,900
1191	7-9639-02	10-4931 ゴーチューブ	2,700	3,300
1191	7-9639-03	10-4932 ゴーチューブ	3,200	3,900
1191	7-9639-04	10-4933 ゴーチューブ	3,600	4,300
1191	7-9639-05	10-4934 ゴーチューブ	4,000	4,700
1191	7-9639-06	10-4935 ゴーチューブ	4,300	5,100
1191	7-9635-01	10-6520 ゴーバンド	11,000	13,600
1191	7-9635-02	10-6521 ゴーバンド	12,000	14,800
1191	7-9635-03	10-6522 ゴーバンド	13,000	15,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1191	7-9635-04	10-6523 ゴーバンド	14,000	17,100
1191	7-9635-05	10-6524 ゴーバンド	15,000	18,300
1191	7-9635-06	10-6525 ゴーバンド	16,000	19,500
1191	7-9635-07	10-6526 ゴーバンド	19,000	23,100
1191	7-9635-08	10-6527 ゴーバンド	21,000	25,500
1191	7-9638-02	10-5252 ループバンド	1,000	1,400
1191	7-9638-03	10-5253 ループバンド	1,200	1,700
1191	7-9638-04	10-5254 ループバンド	1,300	1,800
1191	7-9638-05	10-5261 ループバンド	1,050	1,500
1191	7-9638-06	10-5262 ループバンド	1,200	1,700
1191	7-9638-07	10-5263 ループバンド	1,300	1,800
1191	7-9638-08	10-5264 ループバンド	1,450	2,000
1191	7-9638-09	10-5291 ループバンド	1,250	1,700
1191	7-9638-10	10-5292 ループバンド	1,400	1,900
1191	7-9638-11	10-5293 ループバンド	1,600	2,100
1191	7-9638-12	10-5294 ループバンド	1,700	2,200
1194	0-7731-01	アングルリストウエイトH-8890 2個	2,300	2,500
1194	0-7731-02	アングルリストウエイトH-8895 2個	3,600	3,900
1194	7-8044-01	D-311 いきいきトレーニングバンド	4,200	4,500
1194	7-9514-01	NC37406 握カトレナー	4,500	5,200
1194	7-9514-02	NC37407 握カトレナー	4,500	5,200
1194	7-9514-03	NC37408 握カトレナー	4,500	5,200
1194	7-9514-04	NC37409 握カトレナー	4,500	5,200
1194	7-9514-05	NC37410 握カトレナー	4,500	5,200
1194	7-9830-11	10-0957 セラパテ	1,250	1,750
1194	7-9830-12	10-0967 セラパテ	1,250	1,750
1194	7-9830-13	10-0968 セラパテ	1,250	1,750
1194	7-9830-14	10-0969 セラパテ	1,250	1,750
1194	7-9830-15	10-0970 セラパテ	1,250	1,750
1194	7-9830-16	10-1467 セラパテ	1,250	1,750
1195	7-9831-01	101490 ハンドエクササイズボール	1,400	1,900
1195	7-9831-02	101491 ハンドエクササイズボール	1,400	1,900
1195	7-9831-03	101492 ハンドエクササイズボール	1,400	1,900
1195	7-9831-04	101493 ハンドエクササイズボール	1,400	1,900
1195	7-9831-05	101494 ハンドエクササイズボール	1,400	1,900
1195	7-9831-06	101495 ハンドエクササイズボール	1,400	1,900
1195	7-1967-04	H-7163 ソフトメディシンボール	1,100	1,200
1195	7-1967-01	ソフトメディシンボール H-7250	1,300	1,400
1195	7-1967-02	ソフトメディシンボール H-7251	1,800	2,000
1195	7-1967-03	ソフトメディシンボール H-7252	2,500	2,600
1196	8-4802-04	ピラティスボール H-7352Bブルー	890	990
1196	8-4802-05	ピラティスボールH-7352R 赤	890	990
1196	0-7727-11	ボディーボール H7260	3,000	3,600
1196	0-7727-12	ボディーボール H7261	3,200	3,800
1196	0-7727-13	ボディーボール H7262	4,000	4,800
1196	0-7727-14	ボディーボール H7263	4,600	5,600
1196	0-7727-15	ボディーボール H7264	6,300	6,800
1196	7-2931-01	ボールプールB-3996	124,500	130,500
1197	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,000	3,300
1197	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,000	3,300
1197	0-8665-01	ストレッチローラー H-7280	6,500	7,000
1197	0-8665-02	ストレッチローラーH-7234	3,700	3,800
1197	0-8665-03	ストレッチローラーH-7330	2,300	2,400
1198	7-753-01	H-7304B エクササイズマット150	7,700	8,360
1198	7-753-02	H-7306B エクササイズマット150	7,900	8,560
1198	61-9671-10	T1960B スポーツ軽量マット900青	28,300	29,700
1198	61-9671-11	T1960DGスポーツ軽量マット900	28,300	29,700
1198	61-9671-12	T1960G スポーツ軽量マット900緑	28,300	29,700
1198	61-9671-13	T1960R スポーツ軽量マット900赤	28,300	29,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1198	61-9671-14	T1960V スポーツ軽量マット900橙	28,300	29,700
1198	61-9671-15	T1960Y スポーツ軽量マット900黄	28,300	29,700
1198	61-6971-44	H7479B ストレッチマットF180青	26,400	27,300
1198	61-6971-45	H7479G ストレッチマットF180緑	26,400	27,300
1198	61-6971-46	H7479S ストレッチマットF180銀	26,400	27,300
1198	61-6971-47	H7479V ストレッチマットF180橙	26,400	27,300
1198	61-6971-48	H7479Y ストレッチマットF180黄	26,400	27,300
1198	8-4801-01	エクササイズマットH-8085	9,000	9,100
1198	0-7656-01	エクササイズマット H7465Bブルー	10,400	11,000
1198	0-7656-02	エクササイズマット H7465G 緑	10,400	11,000
1198	0-7656-03	エクササイズマット H7465Sシルバー	10,400	11,000
1198	0-7656-04	エクササイズマット H7465Vオレンジ	10,400	11,000
1198	0-7656-05	エクササイズマット H7465Y 黄	10,400	11,000
1198	0-7656-06	H-7465DG エクササイズマット深緑	10,400	11,000
1198	0-7656-07	H-7465R エクササイズマット 赤	10,400	11,000
1200	7-8914-01	H-7179 折りたたみバランスビーム	10,680	11,800
1200	7-8914-02	H-1786 折りたたみバランスビーム	10,680	11,800
1201	8-7838-11	輪投げ B6161	15,000	16,290
1202	7-650-01	12-3010 グループ・ペグボード	32,000	38,300
1202	7-634-01	12-3020 オコナーペグボード	40,000	47,700
1202	7-652-01	12-3000 パデュペグボード	42,000	50,200
1203	7-6344-01	500019 お月さまバランスゲーム	1,300	2,000
1203	7-5724-01	脳活キューブ 807774	2,900	3,000
1204	7-9515-01	NC95110 ミラーセラピーセット	23,000	26,800
1204	7-9881-01	No. 735 介護リハビリテーブルKLⅢ	39,500	41,000
1204	8-1559-01	折りたたみテーブル HP1072	17,800	19,900
1205	0-5502-01	洗眼受水器 受け口160mm	2,900	3,400
1205	0-2436-01	頭部固定枕(ヘッドキープ)HK-1	1,100	1,200
1216	0-6185-01	エネマシリンジ(鼻洗浄用シリンジ)	1,780	1,960
1217	8-7436-11	鼻息鏡 キリアン式	2,700	2,900
1217	7-3214-01	鼻用噴霧器 10203100	10,000	12,000
1217	7-3214-11	鼻用噴霧器用ゴム球 10203200	1,700	2,040
1217	61-9230-13	TY-558 喉頭スプレー	29,680	32,900
1217	61-9230-15	TY-558C 喉頭スプレーノズル	4,172	4,600
1217	61-9230-16	TY-558S 喉頭スプレーノズル	4,172	4,600
1217	61-9230-17	TY-558L-1喉頭スプレーノズル	6,720	7,420
1217	61-9230-18	TY-558L-2喉頭スプレーノズル	6,720	7,420
1217	61-9230-19	TY-558L-3喉頭スプレーノズル	6,720	7,420
1217	61-9230-20	TY-558L-4喉頭スプレーノズル	6,720	7,420
1217	61-9230-21	TY-558L-5喉頭スプレーノズル	6,720	7,420
1217	61-9230-22	TY-558LL 喉頭スプレーノズル	7,700	8,260
1217	61-9230-14	TY-558B 喉頭スプレーゴム球	2,212	2,450
1217	61-9230-23	TY-558T 喉頭スプレー瓶口金付	4,200	5,320
1217	7-884-01	TY558-1 喉頭スプレー吸上チューブ	1,960	2,170
1217	7-884-02	TY-558-2 喉頭スプレー パッキン	2,660	2,800
1218	7-7158-01	2245 ライト付き耳かき	22,000	25,000
1221	7-4543-01	グレーシーキュレットr016pppp	3,980	4,980
1221	7-4543-02	グレーシーキュレットr018pppp	3,980	4,980
1221	7-4543-03	グレーシーキュレットr020pppp	3,980	4,980
1221	7-4543-04	グレーシーキュレットr022pppp	3,980	4,980
1221	7-4543-05	グレーシーキュレットr026pppp	3,980	4,980
1221	7-4543-06	グレーシーキュレットr028pppp	3,980	4,980
1221	7-4543-07	グレーシーキュレットr138pppp	3,980	4,980
1225	7-9419-01	DE370 デジタルダーマトスコープ	99,000	111,000
1236	8-2592-01	内視鏡用エブロン スタンダード 百枚	2,000	2,100
1239	8-2483-01	内視鏡用くもり止め SLクリーナー	800	1,120
1249	7-7541-01	ORP-830-1ポジショニングブロック	12,400	12,800
1249	7-7541-02	ORP-830-2ポジショニングブロック	9,000	9,400
1249	7-7541-03	ORP-830-3ポジショニングブロック	10,200	10,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1249	7-7541-04	ORP-830-4ポジショニングブロック	8,600	9,000
1249	7-7541-05	ORP-830-5ポジショニングブロック	8,000	8,400
1249	7-7541-06	ORP-830-6ポジショニングブロック	8,000	8,400
1249	7-7541-07	ORP-830-7ポジショニングブロック	9,000	9,400
1249	7-7541-08	ORP-830-8ポジショニングブロック	6,800	7,000
1249	7-7541-09	ORP-830-9ポジショニングブロック	10,200	10,600
1249	7-7541-10	ORP830-10ポジショニングブロック	12,400	12,800
1249	7-7541-11	ORP830-11ポジショニングブロック	8,000	8,400
1249	7-7541-12	ORP830-12ポジショニングブロック	6,800	7,000
1249	7-7541-13	ORP830-13ポジショニングブロック	13,600	14,200
1249	7-7541-14	ORP830-14ポジショニングブロック	17,000	17,600
1249	7-7541-15	ORP83015Lポジショニングブロック	13,600	14,200
1249	7-7541-16	ORP83015Mポジショニングブロック	12,400	12,800
1249	7-7541-17	ORP83016Lポジショニングブロック	13,600	14,200
1249	7-7541-18	ORP83016Mポジショニングブロック	12,400	12,800
1249	7-7541-19	ORP830-17ポジショニングブロック	8,600	9,000
1249	7-7541-20	ORP830-18ポジショニングブロック	8,600	9,000
1249	7-7541-21	ORP830-19ポジショニングブロック	13,600	14,200
1249	7-7541-22	ORP830-20ポジショニングブロック	9,000	9,400
1249	7-7541-23	ORP830-21ポジショニングブロック	10,200	10,600
1249	7-7541-24	ORP830-22ポジショニングブロック	9,000	9,400
1249	7-7541-25	ORP830-23ポジショニングブロック	12,400	12,800
1253	8-1300-01	耳栓 #6620	80	98
1254	0-9484-01	MRI用処置車 天板三方手摺付	23,200	25,600
1254	0-9485-01	MRI用処置車 フラット型	21,200	23,200
1254	0-9486-01	MRI用処置車 上下四方手摺付	35,600	38,000
1254	0-9487-01	MRI用処置車 上下折上げ式	35,600	38,000
1254	0-9489-01	MRI用処置車 プラスチック引出し1連付	32,000	35,000
1254	0-9488-01	MRI用処置車 プラスチック引出し2連付	42,000	46,000
1255	0-9481-01	MRI用脱衣カゴ 一段用	13,500	14,800
1255	0-9481-02	MRI用脱衣カゴ 二段用	18,000	20,000
1255	0-9481-03	MRI用脱衣カゴ 二段ワゴン	44,000	48,000
1255	8-1430-01	MRI用ストレッチャー 33-NM	596,000	647,000
1256	0-9492-01	MRI室用ガードル台	37,000	42,000
1256	0-9483-01	MRI用静注台	41,000	44,000
1266	1-8717-01	デジタルマルチメーター KT-2011	32,800	34,000
1273	7-1233-01	JUST注射台JSB-10	11,600	13,000
1273	7-1233-02	JSP-10 JUST注射台	11,600	13,000
1274	0-4588-21	注射台 SH-1N	12,500	15,400
1274	0-4588-11	注射台 SH-1交換用マクラ	2,000	2,400
1274	0-3451-01	ステンレス注射台 SRD 赤 スポンジ入	12,500	14,800
1274	0-3451-02	ステンレス注射台 SBL 青 スポンジ入	12,500	14,800
1274	0-3451-03	ステンレス注射台 SGL 緑 スポンジ入	12,500	14,800
1274	0-3451-04	ステンレス注射台 SBR 茶 スポンジ入	12,500	14,800
1277	0-4586-11	上肢台 AS-1N	14,000	17,000
1278	0-4587-11	上下肢台 AFS-1N	16,000	19,500
1280	7-8405-01	SKD-6G 採血台	68,000	72,000
1280	7-6825-01	ホワイト 折りたたみ採血台	39,000	41,000
1280	7-6825-02	ブルー 折りたたみ採血台	39,000	41,000
1280	7-6825-03	ピンク 折りたたみ採血台	39,000	41,000
1280	7-6825-04	ウッディ 折りたたみ採血台	39,000	41,000
1283	7-9248-11	キャスタースタンド NVS500-SP1	75,000	78,000
1283	7-9248-12	クランプスタンド NVS500-SP2	45,000	47,000
1283	7-9248-13	デスクトップスタンドNVS500-SP3	75,000	78,000
1288	7-8311-01	オレンジ ワンタッチ式駆血帯	600	660
1288	7-8311-02	ライトパープル ワンタッチ式駆血帯	600	660
1289	0-4387-01	駆血帯(ドイツ製) 500140 ミント	1,450	1,530
1289	0-4387-02	駆血帯(ドイツ製) 500130 ピンク	1,450	1,530
1289	0-4387-03	500150 駆血帯	1,450	1,530

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1289	0-4387-04	500160 駆血帯	1,450	1,530
1289	0-4387-05	500170 駆血帯	1,450	1,530
1289	8-7567-01	クイックリリース駆血帯 TOB06白	600	800
1289	8-7567-02	クイックリリース駆血帯 TOB08ピンク	600	800
1289	8-7567-03	クイックリリース駆血帯 TOB07ブルー	600	800
1289	8-7567-04	クイックリリース駆血帯 TOB00キリン	600	800
1289	8-7567-05	クイックリリース駆血帯 TOB03ゾウ	600	800
1290	7-9259-01	500120 カラフル駆血帯	1,450	1,600
1290	7-9259-02	500194 カラフル駆血帯	1,450	1,600
1290	0-8081-01	キッズターニケット 500185ディーノ	1,450	1,600
1290	7-9259-04	500122 カラフル駆血帯	1,450	1,600
1290	7-9259-05	500123 カラフル駆血帯	1,450	1,600
1290	7-9259-06	500124 カラフル駆血帯	1,450	1,600
1290	0-8082-01	ベビーターニケット 560160	1,800	2,000
1290	0-8082-02	560170 ベビーターニケット	1,800	2,000
1291	7-7668-01	BST-Blueシングルユース駆血帯百枚	4,800	5,200
1291	7-1312-01	駆血帯 CBC-VECOS 成人用 標準	15,000	15,900
1292	7-1192-01	プロシエアカラフルターニケット巻きB	800	860
1292	7-1192-02	プロシエアカラフルターニケット巻きG	800	860
1292	7-1192-03	プロシエアカラフルターニケット巻きP	800	860
1293	0-9880-01	マジックタイプ駆血帯VT38525-1赤	800	1,000
1293	0-9880-02	駆血帯VT38525-12スカイブルー	800	1,000
1293	0-9880-03	マジックタイプ駆血帯VT38525-16	800	1,000
1293	0-9880-05	マジックタイプ駆血帯VT38525-24	600	800
1297	8-9085-02	イルリガードル棒 NA-500 IG	10,000	12,500
1298	8-4172-01	I. VスタンドHP2090-B	8,800	9,800
1298	8-4172-02	I. VスタンドHP2090-P	8,800	9,800
1298	8-4172-03	I. VスタンドHP2090-S	8,800	9,800
1298	8-2256-11	フック交換型イルリガードル台2-4タイプ	11,800	12,600
1298	8-2256-12	ハンドル付き イルリガードル台	15,300	16,300
1299	7-7833-01	JIV-2FS イルリガードルスタンド	19,800	22,800
1299	7-7833-02	JIV-4FS イルリガードルスタンド	20,800	24,000
1299	0-4585-01	イルリガードル台 IG-3F	14,000	16,200
1299	0-4585-02	イルリガードル台 IG-4F	15,800	18,300
1299	0-4585-03	イルリガードル台 IG-5F	22,000	23,600
1299	0-4585-04	イルリガードル台 IG-4KF	16,000	17,700
1299	0-4585-09	イルリガードル台 IG-4FSF	15,000	17,200
1299	0-4585-06	イルリガードル台 IG-4FC	16,800	17,900
1299	7-4480-01	すいすい快適ガードル台IG-3F-DC	15,200	17,400
1299	7-4480-02	すいすい快適ガードル台IG-4F-DC	17,400	20,000
1299	7-4480-03	すいすい快適ガードル台IG-5F-DC	24,000	25,600
1300	0-9494-01	イルリガードル台 5輪キャスター	28,000	32,000
1300	0-9494-03	イルリガードル台KIS-5WGP	24,800	27,400
1300	0-9494-04	イルリガードル台KIS-5WGBL	24,800	27,400
1300	0-9494-02	イルリガードル台 4輪キャスター	23,000	26,000
1306	0-5678-01	ボンベ架付ガードル台 IG-5FB	32,500	37,200
1306	0-5678-02	ボンベ架付ガードル台 IG-5KB	32,000	37,300
1309	0-4585-11	イルリガードル台用グリップ G-GN	4,400	4,800
1309	0-4585-12	ガードル台グリップ ステンレス型	4,400	4,800
1309	0-4585-13	ガードル台グリップ ピンク	4,400	4,800
1309	0-4585-14	ガードル台グリップ イエロー	4,400	4,800
1309	0-4585-15	ガードル台グリップ グリーン	4,400	4,800
1310	0-1561-01	ガードル用トレイ	6,700	7,200
1311	8-2256-13	A15-IO2 ボンベホルダー	9,800	10,500
1311	7-3046-01	ケーブルホルダーCH-1	5,800	6,300
1311	7-3046-02	ケーブルホルダーCH-2	6,900	7,600
1312	7-6289-01	バスケット小 イルリガードル用バスケット	2,900	3,100
1312	7-6289-02	バスケット大 イルリガードル用バスケット	4,500	4,800
1313	0-5684-01	ガードル棒 I-30 固定型	1,000	1,250

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1313	0-5684-02	ガードル棒 I-40 固定型	1,100	1,350
1313	0-5684-03	ガードル棒 I-50 固定型	1,250	1,500
1313	0-5684-04	ガードル棒 I-60 固定型	1,400	1,600
1313	0-5684-05	ガードル棒 I-70 固定型	1,550	1,750
1313	0-5684-06	ガードル棒 I-80 固定型	1,750	2,000
1313	0-5684-07	ガードル棒 I-90 固定型	2,000	2,250
1313	0-7605-01	ガードル棒 P-30	1,500	1,650
1313	0-7605-04	ガードル棒 P-60	1,850	1,950
1313	0-7605-05	ガードル棒 P-70	2,000	2,150
1313	0-7605-07	ガードル棒 P-90	2,800	2,950
1313	0-5684-18	スライド式ガードル棒TP-47	5,800	7,100
1313	0-5684-19	スライド式ガードル棒TP-69	6,500	7,300
1355	7-8008-01	ASHL706プロSサージテープ 12巻	1,200	1,260
1355	7-8008-02	ASHL707プロSサージテープ 24巻	1,980	2,080
1355	7-8008-03	ASHL708プロシアサージテープ6巻	1,200	1,260
1355	7-8008-04	ASHL709プロSサージテープ 12巻	1,980	2,080
1355	8-5967-04	PSサージテープASHL5060 12巻	600	630
1355	8-5967-01	PSサージテープ ASHL506 24巻	990	1,040
1355	8-5967-05	PSサージテープ ASHL5070 6巻	600	630
1355	8-5967-02	PSサージテープ ASHL507 12巻	990	1,040
1355	8-5968-01	PSポアテープ ASHL606 24巻	1,470	1,540
1355	8-5968-03	プロシアポアテープ ASHL608	1,470	1,540
1355	8-5968-02	PSポアテープ ASHL607 12巻	1,470	1,540
1363	7-3613-01	サージカルテープカッターASHLCT	180	190
1363	7-3613-51	サージカルテープカッターASHLCT10	1,600	1,680
1374	8-5965-01	ドレッシングロール AS5010	1,470	1,540
1374	8-5965-02	ドレッシングロール AS7510	2,100	2,200
1374	8-5965-03	ドレッシングロール AS10010	2,730	2,860
1374	8-5965-04	ドレッシングロール AS15010	3,780	4,000
1390	0-2206-11	ナースパン 小 120枚入	5,900	6,400
1390	0-2206-12	ナースパン 大 120入	7,800	8,300
1418	7-4725-31	真空採血管 455211	2,300	2,500
1418	7-4725-02	真空採血管5mlプルキャップ 50本	2,300	2,500
1418	7-4725-03	真空採血管5mlPREMIUM赤 50本	2,300	2,500
1418	7-4725-04	真空採血管5mlPREMIUM黄 50本	2,300	2,500
1418	7-4725-05	採血管2mlEDTA-2Kプルキャップ	1,800	2,000
1418	7-4725-06	採血管2mlEDTA-2Kプレミアム	1,800	2,000
1418	7-4725-07	採血管1.8ml 3.2%クエン酸プレ青	1,800	2,000
1418	7-4725-08	採血管1.8ml 3.2%クエン酸プレ黒	1,800	2,000
1418	7-4725-10	採血管2mlフッ化ナトリウム プレミアム	1,800	2,000
1418	7-4725-21	真空採血管ホルダー 100個	4,600	5,200
1423	8-7752-23	PiPiナースPLUS 414140	3,600	3,800
1423	8-7752-22	PiPiナースPLUS 414141	3,600	3,800
1444	0-3577-01	さらし 33cm×10m	1,200	1,280
1446	7-2395-11	ナビキューブ用 ネブライザーキット	2,000	2,180
1446	7-2395-12	ネブライザー 交換用エアースホース	900	980
1446	7-2395-13	ネブライザー 交換用ACアダプター	2,000	2,180
1446	7-5296-01	ナビキューブ用マスク 大人用マスク	700	760
1446	7-5296-02	ナビキューブ用マスク 小児用マスク	700	760
1447	0-6962-11	ミリコン PROSN-30S	33,000	34,500
1451	8-9844-01	超音波ネブライザー KU-200	42,000	44,000
1451	0-7881-05	医療用ネブライザー 薬液カップ 5入	4,200	4,600
1458	0-9519-11	吸引・吸入両用器 セパーⅡ	71,000	73,000
1458	8-7201-21	ミニックⅡ・セパⅡ専用架台	22,000	23,000
1458	8-6567-01	吸引 吸入器セパDCⅡNSD21400	105,000	108,000
1458	7-1140-03	吸入用交換部品E7230-NS2	1,900	2,000
1458	7-1140-04	吸入用交換部品E3436-MMN	700	800
1458	7-1241-01	吸引用交換部品E7234MWD2	7,300	7,800
1458	7-1241-02	吸引用交換部品E7235MWD2	5,000	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1458	7-1241-03	吸引用交換部品E7226MS2	5,000	5,200
1458	7-1241-04	吸引用交換部品E7241MWD2	2,800	3,000
1458	7-1241-05	吸引用交換部品E7236MWD2	2,500	2,600
1458	7-1241-06	吸引用交換部品D7303MS2	1,400	1,500
1458	7-1241-07	吸引用交換部品E7239MWD2	8,000	8,500
1458	7-1241-08	吸引用交換部品D7305MS2	500	600
1458	7-1241-09	吸引用交換部品D7304MS2 5入	1,700	1,800
1458	7-1241-11	吸引用交換部品D7310NS2	800	900
1458	7-1241-12	吸引用交換部品E7237MWD2 5個	2,200	2,300
1458	7-1241-13	吸引用交換部品E7238MWD2 5個	1,500	1,600
1458	7-1241-14	吸引用交換部品D7321MWD2	700	800
1458	7-1241-15	吸引用交換部品D7319MWD2	1,500	1,600
1458	7-1241-16	吸引用交換部品D7318MWD2 5個	1,000	1,100
1458	7-1241-17	吸引用交換部品D7320MWD2 5個	1,000	1,100
1458	7-1241-18	吸引用交換部品D7317MWD2	4,000	4,400
1459	0-6229-21	パワーキャリーⅡ CPS2-2800	148,000	153,000
1459	7-1241-18	吸引用交換部品D7317MWD2	4,000	4,400
1459	0-6229-32	頭部一式E7245-CPS2フロート付	8,000	8,400
1459	0-6229-33	頭部一式E7247-CPS2フロート無	5,000	5,200
1459	0-6229-41	パワーキャリーⅡ専用架台(Tタイプ)	30,000	31,500
1459	8-1985-04	1400mlプラ瓶 200190095	4,000	4,400
1459	8-1985-08	吸引瓶頭一式フロート付200190137	5,000	5,200
1459	8-1985-09	吸引瓶頭一式フロート無200190138	5,000	5,200
1460	8-7201-11	ミニックDC-Ⅱ	85,000	90,000
1460	8-7201-13	吸引器 ミニックS-Ⅱ MS2-1400	50,000	52,000
1460	8-7201-12	吸引器 ミニックW-Ⅱ MW2-1400	61,000	63,000
1460	8-7201-21	ミニックⅡ・セパⅡ専用架台	22,000	23,000
1460	8-4774-01	吸引器KS-1000	46,000	48,000
1460	8-4774-02	吸引器 KS-1000C	68,000	71,000
1462	8-6566-01	大型吸引器TAF-3000SD	200,000	220,000
1463	8-5298-41	壁掛吸引器 WS-1000P型	28,500	30,000
1463	8-5298-42	壁掛吸引器 WS-1000S型	28,500	30,000
1463	8-5298-11	壁掛吸引器 吸引キャニスター1L	2,800	3,000
1463	8-5298-12	壁掛吸引器 アタッチメント	3,500	3,600
1463	8-5298-33	壁掛吸引器本体吸引バック接続チューブ十本	4,400	4,600
1463	8-5298-14	壁掛吸引器 吸引チューブ 10本	7,700	8,000
1463	8-5298-35	吸引バック1L凝固剤無 25個	12,500	13,500
1463	8-5298-36	壁掛吸引器吸引バック1L凝固剤付き25個	16,500	18,500
1463	0-6966-01	壁掛吸引器 WS-1400(P型)ピンク	35,000	38,000
1463	0-6966-02	壁掛吸引器 WS-1400(P型)ブルー	35,000	38,000
1463	0-6966-03	壁掛吸引器 WS-1400(S型)ピンク	35,000	38,000
1463	0-6966-04	壁掛吸引器 WS-1400(S型)ブルー	35,000	38,000
1465	0-3226-01	キック式吸引器 V-5000 (S型)	72,000	75,000
1465	0-3226-02	キック式吸引器 V-5000 (P型)	70,000	73,000
1465	0-3228-11	酸素吸入吸引スタンドOVH-1000S型	49,000	51,000
1465	0-3228-12	酸素吸入吸引スタンドOVH-1000P型	49,000	51,000
1475	0-3229-01	流量計付加湿器 N-102SB (S)	8,300	8,900
1475	0-3229-02	流量計付加湿器 N-102SB (P)	7,800	8,400
1475	0-9516-01	バイピング流量計 N-102-DXB P	9,800	10,500
1475	0-9516-02	バイピング流量計 N-102-DXB S	10,300	10,800
1475	0-9516-03	バイピング流量計 N-102-DXP P	9,800	10,500
1475	0-9516-04	バイピング流量計 N-102-DXP S	10,300	10,800
1476	8-9854-15	フレンドリーフロー FF-Y15ヨーク式	22,000	23,000
1476	8-9854-11	フレンドリーフロー 加湿瓶DXB	4,300	4,500
1476	8-9854-12	フレンドリーフロー 加湿瓶DXP	4,300	4,500
1476	8-9854-13	フレンドリーフロー 加湿瓶小セット	2,000	2,100
1483	7-5527-01	長息生活 トライアルセット	880	980
1483	7-5527-02	長息生活 レベル0セット3本入	880	980
1483	7-5527-03	長息生活 レベル0セット10本入	2,600	2,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1483	7-5527-04	長息生活 レベル1セット3本入	880	980
1483	7-5527-05	長息生活 レベル1セット10本入	2,600	2,700
1483	7-5527-06	長息生活 レベル2セット3本入	860	980
1483	7-5527-07	長息生活 レベル2セット10本入	2,600	2,700
1490	7-4420-11	紳士M 一重寝巻き	2,100	2,200
1490	7-4420-12	紳士L 一重寝巻き	2,100	2,200
1490	7-4420-13	婦人M 一重寝巻き	2,100	2,200
1490	7-4420-14	婦人L 一重寝巻き	2,100	2,200
1499	7-8038-01	CA-H600 カテーテル収納ユニット	210,000	220,000
1499	7-8038-02	CA-H900 カテーテル収納ユニット	290,000	303,000
1499	7-8037-01	CA-B600 カテーテル収納ユニット	280,000	293,000
1499	7-8037-02	CA-B900 カテーテル収納ユニット	310,000	324,000
1499	7-8036-01	CA-O900 カテーテル収納ユニット	321,000	336,000
1499	7-8035-01	CA-U600 カテーテル収納ユニット	87,000	91,000
1499	7-8035-02	CA-U900 カテーテル収納ユニット	98,000	102,000
1500	8-4775-01	滅菌コンテナFS	138,000	178,000
1500	8-4775-02	滅菌コンテナMS	118,000	148,000
1500	8-4775-03	滅菌コンテナHS	98,000	118,000
1500	8-4775-04	滅菌コンテナLS	168,000	208,000
1500	62-9210-36	iCon-FX 滅菌コンテナiCon	138,000	178,000
1500	62-9210-37	iCon-MX 滅菌コンテナiCon	118,000	148,000
1500	62-9210-38	iCon-HX 滅菌コンテナiCon	98,000	118,000
1500	62-9210-39	iCon-mini 滅菌コンテナiCon	54,000	68,000
1501	7-4881-01	滅菌コンテナ本体S100	24,000	30,000
1501	7-4881-02	滅菌コンテナ本体S135	26,000	32,000
1501	7-4881-03	滅菌コンテナ本体S150	28,000	34,000
1501	7-4882-01	滅菌コンテナ本体M100	27,000	33,000
1501	7-4882-02	滅菌コンテナ本体M135	29,000	36,000
1501	7-4882-03	滅菌コンテナ本体M150	31,000	38,000
1501	7-4883-01	滅菌コンテナ本体L100	33,000	41,000
1501	7-4883-02	滅菌コンテナ本体L135	35,000	43,000
1501	7-4883-03	滅菌コンテナ本体L150	37,000	45,000
1501	7-4884-01	滅菌コンテナS用蓋シルバー	25,000	31,000
1501	7-4884-02	滅菌コンテナS用蓋ブルー	25,000	31,000
1501	7-4884-03	滅菌コンテナS用蓋レッド	25,000	31,000
1501	7-4884-04	滅菌コンテナS用蓋ゴールド	25,000	31,000
1501	7-4885-01	滅菌コンテナM用蓋シルバー	35,000	43,000
1501	7-4885-02	滅菌コンテナM用蓋ブルー	35,000	43,000
1501	7-4885-03	滅菌コンテナM用蓋レッド	35,000	43,000
1501	7-4885-04	滅菌コンテナM用蓋ゴールド	35,000	43,000
1501	7-4886-01	滅菌コンテナL用蓋シルバー	37,000	46,000
1501	7-4886-02	滅菌コンテナL用蓋ブルー	37,000	46,000
1501	7-4886-03	滅菌コンテナL用蓋レッド	37,000	46,000
1501	7-4886-04	滅菌コンテナL用蓋ゴールド	37,000	46,000
1501	7-4887-01	滅菌コンテナS用バスケット30	12,000	9,000
1501	7-4887-02	滅菌コンテナS用バスケット50	13,000	10,000
1501	7-4887-03	滅菌コンテナS用バスケット70	15,000	12,000
1501	7-4887-04	滅菌コンテナS用バスケット100	17,000	13,000
1501	7-4888-01	滅菌コンテナM用バスケット30	17,000	12,000
1501	7-4888-02	滅菌コンテナM用バスケット50	19,000	13,000
1501	7-4888-03	滅菌コンテナM用バスケット70	20,000	14,000
1501	7-4888-04	滅菌コンテナM用バスケット100	22,000	16,000
1501	7-4889-01	滅菌コンテナL用バスケット30	22,000	16,000
1501	7-4889-02	滅菌コンテナL用バスケット50	23,000	17,000
1501	7-4889-03	滅菌コンテナL用バスケット70	26,000	20,000
1501	7-4889-04	滅菌コンテナL用バスケット100	28,000	21,000
1501	7-4881-11	滅菌コンテナディスポ紙フィルター 千枚	17,000	21,000
1501	7-4881-12	滅菌コンテナ布フィルター	1,000	1,200
1501	7-4881-13	滅菌コンテナPTFEフィルター	7,000	8,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1504	8-6997-01	滅菌コンテナ搬送カートSCC-8667	210,000	220,000
1504	8-4717-11	滅菌物搬送カート SCC-7046	137,000	143,000
1506	7-7918-01	TBD ナビステリ高圧蒸気滅菌器	320,000	337,000
1509	7-5113-01	卓上型業務用煮沸器 本体(小) 5L	29,000	37,000
1509	7-5113-02	卓上型業務用煮沸器 本体(大) 9L	41,000	52,000
1509	7-5113-03	卓上型業務用煮沸器 天然ガスコンロ 小	67,000	84,000
1509	7-5113-04	卓上型業務用煮沸器 天然ガスコンロ 大	77,000	96,000
1509	7-5113-05	卓上型業務用煮沸器プロパンガスコンロ 小	67,000	84,000
1509	7-5113-06	卓上型業務用煮沸器プロパンガスコンロ 大	77,000	96,000
1509	7-5113-07	卓上型業務用煮沸器 天然ガスセット 小	96,000	121,000
1509	7-5113-08	卓上型業務用煮沸器 天然ガスセット 大	118,000	148,000
1509	7-5113-09	卓上型業務用煮沸器プロパンガスセット 小	96,000	121,000
1509	7-5113-10	卓上型業務用煮沸器プロパンガスセット 大	118,000	148,000
1509	0-459-11	卓上煮沸消毒器 AT-30	50,000	53,600
1509	0-459-12	卓上煮沸消毒器 AT-36	54,500	59,950
1509	0-459-13	卓上煮沸消毒器 AT-40	58,000	65,300
1510	0-6482-01	丸カスト φ90×75	4,200	5,200
1510	0-6482-02	丸カスト φ120×90	4,400	5,400
1510	0-6482-03	丸カスト φ150×105	4,600	5,600
1510	0-467-01	丸カスト 18 φ180×120	4,800	5,900
1510	0-6482-04	丸カスト 21	8,400	10,100
1510	0-6482-05	丸カスト 24	8,800	10,700
1510	0-467-02	丸カスト 27 φ270×180	9,100	11,000
1510	0-3116-01	フィルター式ガーゼ缶丸型 180	11,800	13,800
1510	0-3116-02	フィルター式ガーゼ缶丸型 270	15,600	19,500
1510	0-5101-01	角型フィルタカスト 小 ネジ止 ピンク	32,000	40,100
1510	0-5101-02	角型フィルタカスト 小 ネジ止 ブルー	32,000	40,100
1510	0-5101-03	角型フィルタカスト 小 ネジ止 ホワイト	32,000	40,100
1510	0-5102-01	角型フィルタカスト小 ワンタッチ止ピンク	36,000	45,100
1510	0-5102-02	角型フィルタカスト小 ワンタッチ止ブルー	36,000	45,100
1510	0-5102-03	角型フィルタカスト小ワンタッチ止ホワイト	36,000	45,100
1510	0-5104-01	角型フィルタカスト中ワンタッチ止 ピンク	40,000	50,100
1510	0-5104-02	角型フィルタカスト中ワンタッチ止 ブルー	40,000	50,100
1510	0-5104-03	角型フィルタカスト中ワンタッチ止ホワイト	40,000	50,100
1510	0-5105-01	角型フィルタカスト 大 ネジ止 ピンク	37,000	46,490
1510	0-5105-02	角型フィルタカスト 大 ネジ止 ブルー	37,000	46,490
1510	0-5105-03	角型フィルタカスト 大 ネジ止 ホワイト	37,000	46,490
1510	0-5106-01	角型フィルタカスト大ワンタッチ止 ピンク	40,000	50,240
1510	0-5106-02	角型フィルタカスト大ワンタッチ止 ブルー	40,000	50,240
1510	0-5106-03	角型フィルタカスト大ワンタッチ止ホワイト	40,000	50,240
1510	0-5008-02	角型カスト交換用フィルター 小用 2入	2,000	2,400
1510	0-5008-03	角型カスト交換用フィルター 中用 2入	2,200	2,640
1510	0-5008-04	角型カスト交換用フィルター 大用 2入	2,200	2,640
1510	0-468-01	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)B-小	13,000	15,000
1510	0-468-02	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)B-中	14,000	16,200
1510	0-468-03	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)B-大	15,000	17,400
1510	0-468-04	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)C-小	14,000	16,200
1510	0-468-05	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)C-中	15,000	17,400
1510	0-468-06	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)C-大	16,000	18,600
1510	0-468-07	中材角型カスト(フタ・底開閉式)E-小	15,000	17,400
1510	0-468-08	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)E-中	16,000	18,600
1510	0-468-09	中材用角型カスト(フタ・底開閉式)E-大	17,000	19,800
1510	0-9513-01	卓上オートクレーブ用角カスト SL	13,000	16,000
1511	0-469-01	卓上オートクレーブ用角カスト AS	10,500	12,100
1511	0-469-02	卓上オートクレーブ用角カスト AL	11,000	12,800
1511	0-470-01	卓上オートクレーブ用角カスト BS	10,200	11,800
1511	0-470-02	卓上オートクレーブ用角カスト BL	10,600	12,400
1511	0-470-03	卓上オートクレーブ用角カスト DS	11,200	13,000
1511	0-470-04	卓上オートクレーブ用角カスト DL	11,600	13,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1511	0-5012-01	卓上オートクレーブ用角カスト GS	9,600	11,000
1511	0-5012-02	卓上オートクレーブ用角カスト GL	11,000	12,600
1511	0-7427-01	卓上オートクレーブ用角カスト HS	9,300	10,800
1511	0-7427-02	卓上オートクレーブ用角カスト HM	9,800	11,300
1511	0-7427-03	卓上オートクレーブ用角カスト HL	10,200	11,900
1511	0-7427-05	卓上オートクレーブ用角カスト F-CL	12,000	14,100
1511	0-471-01	卓上オートクレーブ用角カスト CS	10,000	11,600
1511	0-471-02	卓上オートクレーブ用角カスト CL	11,000	12,800
1512	0-5013-01	小物カスト(フタ・底開閉式)	9,200	10,000
1512	0-5014-02	小物ケース L	5,900	6,400
1512	0-5014-03	小物ケース G	5,300	5,800
1512	0-3115-01	カテーテルトレイ SS	3,000	3,600
1512	0-3115-02	カテーテルトレイ S	3,400	4,000
1512	0-3115-03	カテーテルトレイ M	4,200	5,000
1512	0-3115-04	カテーテルトレイ L	4,800	5,800
1516	8-5938-11	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP50	2,000	2,200
1516	8-5938-12	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP75	2,700	2,900
1516	8-5938-13	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP100	3,500	3,800
1516	8-5938-14	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP150	5,500	6,000
1516	8-5938-15	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP200	7,400	8,100
1516	8-5938-16	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP250	9,300	10,100
1516	8-5938-17	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP300	11,000	12,000
1516	8-5938-18	SRP350 プロシエ滅菌ロールバッグ	7,500	8,200
1516	0-1678-01	ナビ滅菌ロールバック YSI-70	7,800	8,000
1516	0-1678-02	ナビ滅菌ロールバック YSI-100	9,800	10,000
1516	0-1678-03	ナビ滅菌ロールバック YSI-150	14,200	14,800
1516	0-1678-04	ナビ滅菌ロールバック YSI-200	18,200	18,800
1516	0-1678-05	ナビ滅菌ロールバック YSI-250	22,000	22,800
1519	8-2601-11	プロシエ滅菌バッグSPS-1 200枚	530	580
1519	8-2601-12	プロシエ滅菌バッグSPS-2 200枚	900	980
1519	8-2601-13	プロシエ滅菌バッグSPS-3 200枚	1,200	1,300
1519	8-2601-14	プロシエ滅菌バッグSPS-4 200枚	1,750	1,900
1519	8-2601-15	プロシエ滅菌バッグSPS-5 200枚	2,600	2,800
1519	8-2601-16	プロシエ滅菌バッグSPS-6 200枚	3,800	4,100
1519	8-2601-17	SPS-7 プロシエ滅菌バッグ	6,800	7,400
1519	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,820	4,000
1519	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,600	5,900
1519	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	9,500	10,000
1519	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	12,400	13,100
1519	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ01-812-57 百枚	12,200	12,800
1519	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ01-812-58 百枚	12,400	13,100
1520	8-5027-01	バリア滅菌ラッパーWP4545 200枚	8,800	9,500
1520	8-5027-02	プロSバリア滅菌ラッパーWP6060百枚	7,000	7,500
1520	8-5027-03	バリア滅菌ラッパーWP9090 50枚	6,400	6,900
1521	7-4869-01	インジケータータープIFA12	750	800
1521	7-4869-02	インジケータータープIFA19	900	970
1521	7-4869-03	インジケータータープIFA25	1,100	1,200
1521	8-5927-01	EOG滅菌インジケータータープ 1950	1,350	1,450
1521	8-5927-02	EOG滅菌インジケータータープ 2550	1,400	1,500
1521	4-1666-01	CT22 滅菌テープ 50m	800	1,100
1521	4-1666-02	CT40 滅菌テープ 50m	2,500	3,200
1521	4-1666-03	CT50 滅菌テープ 50m	1,100	1,400
1523	7-9612-01	BD125X/1 インジケータータープ	7,400	9,100
1523	7-9612-02	BD125X/2 インジケータータープ	7,400	9,100
1524	4-1662-01	IT12 2点式EO滅菌インジケータータープ	2,800	3,500
1524	4-1661-01	CD40 250枚入滅菌インジケータータープ	3,200	4,000
1524	4-1661-02	CD16 250枚入滅菌インジケータータープ	2,000	2,500
1524	4-1661-03	CD29 250枚入滅菌インジケータータープ	1,800	2,300
1524	4-1661-04	CD50 250枚入滅菌インジケータータープ	1,200	1,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1524	4-1661-05	CD30 250枚入滅菌インジケータ	1,100	1,400
1524	7-9643-01	CDSUV-1 UV滅菌インジケータ	36,000	44,400
1525	7-9613-01	BT10 バイオロジカルインジケータ	27,500	33,800
1525	7-9614-01	BT20 バイオロジカルインジケータ	27,500	33,800
1525	7-9644-01	CD87-200 UV滅菌インジケータ	55,000	67,600
1525	7-9644-02	CD871000 UV滅菌インジケータ	55,000	67,600
1526	3-6746-01	超音波洗浄器 MCS-2	39,800	42,000
1526	3-6746-02	超音波洗浄器 MCS-3	59,800	64,000
1526	3-6746-03	超音波洗浄器 MCS-6	98,000	104,000
1526	3-6746-04	超音波洗浄器 MCS-10	126,000	135,000
1526	3-6746-05	超音波洗浄器 MCS-13	148,800	158,000
1526	3-6746-06	超音波洗浄器 MCS-20	195,500	208,000
1526	3-6746-07	超音波洗浄器 MCS-27	230,000	245,000
1526	3-6747-01	超音波洗浄器 MCD-2	57,000	60,000
1526	3-6747-02	超音波洗浄器 MCD-3	85,000	90,000
1526	3-6747-03	超音波洗浄器 MCD-6	126,000	134,000
1526	3-6747-04	超音波洗浄器 MCD-10	155,000	165,000
1526	3-6747-05	超音波洗浄器 MCD-13	170,000	181,000
1526	3-6747-06	超音波洗浄器 MCD-20	215,000	229,000
1526	3-6747-07	超音波洗浄器 MCD-27	250,000	266,000
1526	4-1667-01	CDWU 超音波洗浄インジケータ	18,800	23,500
1527	4-463-01	超音波洗浄器 MCS-2P	39,800	42,000
1527	4-463-02	超音波洗浄器 MCS-3P	59,800	64,000
1527	4-463-03	超音波洗浄器 MCS-6P	98,000	104,000
1527	4-463-04	超音波洗浄器 MCS-10P	126,000	135,000
1527	4-462-01	超音波洗浄器 MCD-2P	57,000	60,000
1527	4-462-02	超音波洗浄器 MCD-3P	85,000	90,000
1527	4-462-03	超音波洗浄器 MCD-6P	126,000	134,000
1527	4-462-04	超音波洗浄器 MCD-10P	155,000	165,000
1531	7-7370-01	オレンジ シリコンブラシ	1,580	1,700
1531	7-7370-02	緑 シリコンブラシ	1,580	1,700
1531	7-7370-03	ピンク シリコンブラシ	1,580	1,700
1531	7-7369-01	オレンジ シリコン回転式ブラシ	1,600	1,700
1531	7-7369-02	緑 シリコン回転式ブラシ	1,600	1,700
1531	7-7369-03	ピンク シリコン回転式ブラシ	1,600	1,700
1539	7-9834-01	258 PP洗面器	1,280	1,320
1540	0-1556-01	ステンレス手洗い台 1個用φ320	9,800	11,400
1540	0-1556-02	ステンレス手洗い台 1個用φ340	12,800	14,200
1540	0-1556-03	ステンレス手洗い台 1個用φ360	14,300	15,500
1540	0-1556-04	ステンレス手洗い台 2個用φ320	13,800	15,500
1540	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	160	170
1540	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	190	200
1540	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	250	260
1540	1-4640-01	広口洗浄瓶 250ml	210	220
1540	1-4640-02	広口洗浄瓶 500ml	270	290
1540	1-4640-03	広口洗浄瓶 1000ml	350	370
1541	7-9833-01	142 PP鉗子立て	1,280	1,330
1541	7-9833-02	143 PP鉗子立て	1,750	1,810
1543	0-7918-01	万能壺(メモ付)500ml	2,400	3,200
1543	0-7918-02	万能壺(メモ付)250ml	2,000	2,700
1545	0-4005-01	膿盆 M-18-20 200×30	460	560
1545	0-4005-02	膿盆 M-18-21 210×30	540	640
1545	0-4005-03	膿盆 M-18-22 220×40	640	720
1545	0-4005-04	膿盆 M-18-24 240×40	1,000	1,100
1545	0-4005-05	膿盆 M-18-27 270×45	1,400	1,560
1545	0-4005-06	膿盆 M-18-30 300×55	1,840	2,100
1545	0-4005-07	膿盆 M-18-33 330×60	2,900	3,200
1545	0-4005-08	膿盆 M-18-36 360×65	3,400	3,900
1545	0-4005-09	膿盆 M-18-40 400×65	4,600	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1546	7-7662-01	H-WB250 ディスポ膿盆 100枚	3,800	4,300
1546	7-7662-02	H-WB700 ディスポ膿盆 100枚	5,800	6,600
1546	7-7662-03	H-WB1000 ディスポ膿盆	9,800	11,200
1546	8-8877-01	ディスポ膿盆大(100枚)Y-330	15,800	17,300
1547	1-4529-01	ステンレス深型組バット ミニ	530	570
1547	1-4529-02	ステンレス深型組バット 0号	670	730
1547	1-4529-03	ステンレス深型組バット S号	1,050	1,150
1547	1-4529-04	ステンレス深型組バット MO号	580	630
1547	1-4529-05	ステンレス深型組バット 1号	1,150	1,250
1547	1-4529-06	ステンレス深型組バット 2号	1,300	1,400
1547	1-4529-07	ステンレス深型組バット 3号	1,500	1,650
1547	1-4529-08	ステンレス深型組バット 4号	1,600	1,750
1547	1-4529-09	ステンレス深型組バット 5号	1,850	2,000
1547	1-4529-10	ステンレス深型組バット 6号	2,200	2,400
1547	1-4529-11	ステンレス深型組バット 7号	2,500	2,700
1547	1-4529-12	ステンレス深型組バット 8号	2,700	2,900
1547	1-4529-13	ステンレス深型組バット 9号	2,950	3,200
1547	1-4529-14	ステンレス深型組バット 10号	4,000	4,350
1547	1-4529-15	ステンレス深型組バット 11号	4,800	5,150
1547	1-4529-16	ステンレス深型組バット 12号	6,250	6,750
1547	1-4529-17	ステンレス深型組バット 13号	7,800	8,450
1547	1-4529-18	ステンレス深型組バット 14号	12,000	13,000
1547	1-4529-19	ステンレス深型組バット 16号	18,700	20,200
1547	1-4530-01	ステンレス深型組バット用フタ ミニ用	360	390
1547	1-4530-02	ステンレス深型組バット用フタ 0号用	380	410
1547	1-4530-03	ステンレス深型組バット用フタ S号用	400	430
1547	1-4530-04	ステンレス深型組バット用フタ MO号用	380	410
1547	1-4530-05	ステンレス深型組バット用フタ 1号用	440	480
1547	1-4530-06	ステンレス深型組バット用フタ 2号用	470	510
1547	1-4530-07	ステンレス深型組バット用フタ 3号用	530	570
1547	1-4530-08	ステンレス深型組バット用フタ 4号用	700	760
1547	1-4530-09	ステンレス深型組バット用フタ 5号用	850	920
1547	1-4530-10	ステンレス深型組バット用フタ 6号用	1,050	1,150
1547	1-4530-11	ステンレス深型組バット用フタ 7号用	1,200	1,300
1547	1-4530-12	ステンレス深型組バット用フタ 8号用	1,300	1,400
1547	1-4530-13	ステンレス深型組バット用フタ 9号用	1,400	1,500
1547	1-4530-14	ステンレス深型組バット用フタ 10号用	1,700	1,850
1547	1-4530-15	ステンレス深型組バット用フタ 11号用	2,200	2,400
1547	1-4530-16	ステンレス深型組バット用フタ 12号用	2,600	2,800
1547	1-4530-17	ステンレス深型組バット用フタ 13号用	3,150	3,400
1547	1-4530-18	ステンレス深型組バット用フタ 14号用	3,550	3,850
1547	1-4530-19	ステンレス深型組バット用フタ 16号用	4,450	4,800
1547	0-4006-01	深型フタ付ステンレスバット 1号	4,200	4,600
1547	0-4006-02	深型フタ付ステンレスバット 2号	4,600	5,000
1547	0-4006-03	深型フタ付ステンレスバット 3号	5,200	5,700
1547	0-4006-04	深型フタ付ステンレスバット 4号	6,200	6,700
1547	0-4006-05	深型フタ付ステンレスバット 5号	7,600	8,300
1547	0-4006-06	深型フタ付ステンレスバット 6号	9,000	9,700
1547	5-173-08	ステン蓋付バット NO. 1	2,900	3,150
1547	5-173-09	ステン蓋付バット NO. 2	3,300	3,550
1547	5-173-10	ステン蓋付バット NO. 3	3,700	3,950
1547	5-173-11	ステン蓋付バット NO. 4	4,500	4,750
1547	5-173-12	ステン蓋付バット NO. 5	5,700	6,150
1547	5-173-13	ステン蓋付バット NO. 6	6,900	7,350
1548	8-4725-01	テーパー付きバットMS-05 210	1,800	2,100
1548	8-4725-02	テーパー付きバットMS-05 240	2,000	2,300
1548	8-4725-03	テーパー付きバットMS-05 270	2,300	2,600
1548	8-4725-04	テーパー付きバットMS-05 300	2,700	3,000
1548	8-4725-05	テーパー付きバットMS-05 330	3,400	3,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1548	8-4725-06	テーパー付きバットMS-05 360	4,000	4,500
1548	8-4726-01	パンチングバットMS-16 210	2,200	3,300
1548	8-4726-02	パンチングバットMS-16 240	2,500	3,900
1548	8-4726-03	パンチングバットMS-16 270	2,800	4,400
1548	8-4726-04	パンチングバットMS-16 300	3,300	5,000
1548	8-4726-05	パンチングバットMS-16 330	4,200	6,300
1548	8-4726-06	パンチングバットMS-16 360	5,200	7,500
1549	7-7663-01	H-TS ディスポトレー 100枚	9,800	11,000
1549	7-7663-02	H-TB ディスポトレー 50枚	8,800	10,000
1549	8-2509-01	クリーントレー CT-2 100枚	950	1,070
1549	8-2509-02	クリーントレー CT-5 100枚	1,200	1,360
1549	8-2509-03	クリーントレー CT-6 100枚	2,100	2,370
1549	8-2508-01	デンタルディスポトレー DDT-5 百枚	1,300	1,470
1550	7-4322-01	滅菌可能トレー小	480	510
1550	7-4322-02	滅菌可能トレー大	600	650
1551	5-193-01	ポリバケツ BA5B	700	810
1551	5-193-02	ポリバケツ BA5FB (フタ)	250	290
1551	5-193-03	ポリバケツ BA10B	1,180	1,360
1551	5-193-04	ポリバケツ BA10FB (フタ)	340	400
1551	5-193-05	ポリバケツ BA15B	1,620	1,870
1551	5-193-06	ポリバケツ BA15FB (フタ)	420	480
1551	7-3073-01	カラーカップクリア 10個	500	530
1551	7-3073-02	カラーカップレッド 10個	500	530
1551	7-3073-03	カラーカップブルー 10個	500	530
1552	8-1829-01	外科用手術台 本体 DR-2000N	1,300,000	1,380,000
1552	8-1829-22	手術台スクリーン架DROPTM-BL05	35,000	40,000
1552	8-1829-13	外科用手術台支脚器 DR-OPTM-CN	140,000	150,000
1553	0-2440-01	ウェイブマット 全身用	5,000	5,500
1553	0-2440-02	ウェイブマット 腕・足用	350	380
1553	8-7040-11	ソフトナース ピンク 20921	42,800	47,100
1553	8-7040-12	ソフトナース グレーピンク 20922	52,800	58,100
1553	8-7040-13	ソフトナース イエローピンク 20923	74,800	82,300
1553	7-9364-01	全身用 ソフトナース	84,800	93,300
1553	7-9364-02	半身用 ソフトナース	50,800	55,900
1554	64-6400-14	1-501-160-01 ミラー	500	1,000
1558	8-9009-11	ドクターズツール LS-150HY	135,000	140,000
1558	8-9009-21	バー型背もたれ LS-OPT-SB	20,000	25,000
1558	8-3915-21	ドクターズツール LS-009GS	100,000	105,000
1558	8-9009-21	バー型背もたれ LS-OPT-SB	20,000	25,000
1559	0-4483-01	踏み台 HP4010	9,500	10,600
1559	0-4483-21	踏み台25.5φ用ゴム足	430	460
1559	0-4877-31	踏み台25φ用ゴム足	380	420
1561	7-7994-01	SUS 1段 連結式オペ踏み台	18,500	19,700
1561	7-7994-02	SUS 2段 連結式オペ踏み台	32,500	34,500
1561	7-7993-01	スチール 1段 連結式オペ踏み台	10,000	11,000
1561	7-7993-02	スチール 2段 連結式オペ踏み台	19,000	21,000
1562	0-1583-01	キャスター付踏台 1段	16,700	19,800
1562	0-1583-02	キャスター付踏台 2段	30,500	34,600
1562	0-5698-01	キックバケツ KT	19,500	22,300
1564	7-4519-01	メーヨー型消毒盤台TM-500G	275,000	288,000
1564	7-8392-01	HM-300M メーヨー型消毒盤台	210,000	220,000
1564	7-8392-02	HM-400M メーヨー型消毒盤台	220,000	230,000
1564	7-8392-03	HM-500M メーヨー型消毒盤台	240,000	250,000
1567	8-6998-01	折りたたみ展開台TM-950-F	115,000	120,000
1568	8-6502-01	ステンレスワゴンRWR-M	62,000	67,000
1568	8-6502-02	ステンレスワゴンRWR-L	66,000	72,000
1568	0-1564-01	オペ室用 消毒盤台 3枚用	35,000	41,600
1568	0-1564-02	オペ室用 消毒盤台 2枚用	32,000	37,000
1568	8-1457-02	3枚用消毒盤台BH-458	129,000	135,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1569	8-4715-01	消毒盤台BH-476	59,400	62,100
1570	0-4594-05	麻酔器械台 MK-05F	40,000	44,000
1570	0-4594-02	麻酔器械台 MK-02F	47,000	51,000
1570	0-1589-01	メーヨー型消毒盤台 M	46,500	50,400
1570	0-1589-02	メーヨー型消毒盤台 L	79,500	86,300
1570	0-5681-01	処置用盤台 T型	22,500	26,300
1572	8-4812-01	麻酔カートNC3405	120,000	128,000
1572	8-4812-02	麻酔カートNC3706	130,000	139,000
1572	8-4812-11	麻酔カート仕切板N-AD3	3,880	4,100
1572	8-4812-12	麻酔カート仕切板N-AD6	4,850	5,200
1572	8-4812-13	麻酔カートVWB	4,500	4,800
1572	8-4812-14	麻酔カートVCH	3,900	4,200
1573	8-6234-01	ケーブルカラマンA45SM-4G	61,000	64,200
1573	8-6234-02	ケーブルカラマンA45SM-4B	61,000	64,200
1573	8-6234-03	ケーブルカラマンA456MD-4G	61,000	64,200
1573	8-6234-04	ケーブルカラマンA456MD-4B	61,000	64,200
1573	8-6234-05	ケーブルカラマンA67LG-4G	61,000	64,200
1580	8-5907-01	スクラブブラシNV1429滅菌 24個	2,100	2,300
1583	63-9344-20	N10350SDレナージバッグ セット	6,300	7,050
1583	63-9344-21	N10350BDレナージバッグ バッグ	7,000	8,500
1586	7-4591-01	コネクティングチューブNV18062	2,350	2,800
1586	7-4591-02	コネクティングチューブNV36062	3,150	3,750
1586	7-4591-03	コネクティングチューブNV18051	2,200	2,600
1586	7-4591-04	コネクティングチューブNV36051	2,700	3,200
1588	9-869-01	ラボランシリコンチューブ 0.5×1	1,000	1,300
1588	9-869-02	ラボランシリコンチューブ 1×2 11M	1,000	1,300
1588	9-869-03	ラボランシリコンチューブ 1×3 11M	1,100	1,400
1588	9-869-04	ラボランシリコンチューブ 2×3 11M	1,100	1,400
1588	9-869-05	ラボランシリコンチューブ 2×4 11M	1,300	1,600
1588	9-869-06	ラボランシリコンチューブ 3×5 11M	1,500	1,700
1588	9-869-07	ラボランシリコンチューブ 4×6 11M	1,700	2,100
1588	9-869-08	ラボランシリコンチューブ 5×7 11M	2,200	2,800
1588	9-869-09	ラボランシリコンチューブ 5×9 11M	4,500	5,500
1588	9-869-10	ラボランシリコンチューブ5×11 11M	10,000	12,100
1588	9-869-11	ラボランシリコンチューブ 6×8 11M	2,300	2,900
1588	9-869-12	ラボランシリコンチューブ6×10 11M	6,000	7,300
1588	9-869-13	ラボランシリコンチューブ6×12 11M	9,500	11,500
1588	9-869-14	ラボランシリコンチューブ6×15 11M	19,500	23,600
1588	9-869-15	ラボランシリコンチューブ 7×9 11M	2,600	3,200
1588	9-869-16	ラボランシリコンチューブ7×10 11M	4,300	5,300
1588	9-869-17	ラボランシリコンチューブ8×10 11M	4,500	5,500
1588	9-869-18	ラボランシリコンチューブ8×11 11M	5,200	6,300
1588	9-869-19	ラボランシリコンチューブ8×12 11M	9,000	10,900
1588	9-869-20	ラボランシリコンチューブ9×12 11M	5,000	6,100
1588	9-869-21	ラボランシリコンチューブ9×15 11M	20,000	24,200
1588	9-869-22	ラボランシリコンチューブ 10×13	5,500	6,700
1588	9-869-23	ラボランシリコンチューブ 10×14	8,500	10,400
1588	9-869-25	ラボランシリコンチューブ 12×16	9,500	11,500
1588	9-869-26	ラボランシリコンチューブ 12×18	19,500	23,600
1588	9-869-24	ラボランシリコンチューブ 15×20	15,000	18,200
1588	6-610-10	ビニールチューブホース 6×8	70	80
1588	6-610-11	ビニールチューブホース 6×9	100	120
1588	6-610-12	ビニールチューブホース 6×10	150	170
1588	6-610-13	ビニールチューブホース 6×12	260	300
1588	6-610-14	ビニールチューブホース 7×9	77	90
1588	6-610-15	ビニールチューブホース 7×10	115	130
1588	6-610-16	ビニールチューブホース 7×11	165	190
1588	6-610-17	ビニールチューブホース 8×10	85	100
1588	6-610-18	ビニールチューブホース 8×11	130	150

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1588	6-610-19	ビニールチューブホース 8×12	175	200
1588	6-610-23	ビニールチューブホース 9×12	130	150
1588	6-610-24	ビニールチューブホース 9×13	190	220
1588	6-610-25	ビニールチューブホース 9×15	460	530
1588	6-610-26	ビニールチューブホース 10×12	92	110
1588	6-610-27	ビニールチューブホース 10×13	150	170
1588	6-610-28	ビニールチューブホース 10×14	220	250
1588	6-610-45	ビニールチューブホース 18×21	270	310
1595	7-7578-01	10-1140EU ドレープ 20個	29,000	30,500
1595	7-7578-02	10-1123EU ドレープ 80個	50,000	52,500
1596	7-1182-01	Cアーム用滅菌ドレープ10-2151EU	46,000	48,400
1596	7-1182-02	Cアーム用滅菌ドレープ10-2176EU	52,000	54,700
1596	7-1182-03	Cアーム用滅菌ドレープ10-2180EU	50,000	52,600
1596	7-1182-04	Cアーム用滅菌ドレープ10-2106EU	60,000	63,000
1596	7-1126-01	滅菌ドレープ10-3135APEU	40,000	42,000
1596	7-1126-02	滅菌ドレープ10-3138APAU	44,000	46,200
1596	7-1126-03	滅菌ドレープ10-3136APEU	34,400	36,200
1596	7-1126-05	滅菌ドレープ10-3165AU	36,800	38,700
1596	7-1126-06	滅菌ドレープ10-3161APEU	29,400	30,900
1596	7-1126-07	滅菌ドレープ10-3168AU	40,000	42,000
1597	0-4325-01	検診用ロールシート FR-370	1,600	1,690
1597	0-4325-02	検診用ロールシートFR-370 グリーン	1,600	1,690
1598	7-7832-01	RS700 不織布ロールシート	2,980	3,200
1598	0-4315-01	衛生ロールシート 700mm×20m	4,400	4,700
1598	0-4315-02	衛生ロールシート 1000mm×20m	5,600	5,900
1598	7-3618-01	検診用平判シートKST-365 200枚	1,500	1,600
1598	0-4485-01	検診用平判シートFF-365 200入白	2,200	2,300
1601	7-7831-01	吸水シート 300×450 100枚	1,500	1,600
1601	7-7831-02	吸水シート 450×600 100枚	2,900	3,000
1601	7-7831-03	吸水シート 600×900 50枚	3,500	3,700
1601	8-8279-01	吸水防水シート80g 20枚	1,900	2,100
1616	7-7600-01	1425SR ツインスキンマーカ-	360	420
1616	7-7600-02	1424SR ツインスキンマーカ-	360	420
1616	7-7600-03	1425SR100 ツインスキンマーカ-	32,000	37,300
1616	7-7600-04	1424SR100 ツインスキンマーカ-	32,000	37,300
1616	7-7599-01	1422SRL9 ツインマーカ-	340	400
1616	7-7599-02	1422SRL9-100 ツインマーカ-	30,800	35,900
1616	7-7601-01	1450XLSR ミニスキンマーカ-	320	400
1616	7-7601-02	1456XLSR ミニスキンマーカ-	340	400
1616	7-7601-03	1450XLSR-100 スキンマーカ-	29,000	33,500
1616	7-7601-04	1456XLSR-100 スキンマーカ-	31,000	36,100
1616	7-7598-01	1444 イージーリム-バブル 緑	190	210
1616	7-7598-02	1445 イージーリム-バブル 赤	190	210
1616	7-7598-03	1440 イージーリム-バブル 白	240	300
1616	7-7598-04	1444-30 イージーリム-バブル	5,000	5,900
1616	7-7598-05	1445-30 イージーリム-バブル	5,000	5,800
1616	7-7598-06	1440-30 イージーリム-バブル	6,500	7,500
1617	7-4284-01	プロシエアスキンマーカ-SMR	200	210
1626	2-7442-01	検査用ハサミ TE-2007	1,400	1,600
1626	2-7442-02	TE-2008 検査用ハサミ	1,400	1,600
1630	8-1050-01	眼科ピンセット 無鉤	1,450	1,550
1630	8-1050-02	眼科ピンセット 有鉤	1,450	1,550
1632	0-4209-01	刺抜きピンセット 122mm	1,140	1,200
1634	0-9821-12	ピンセット1K002	3,950	4,200
1634	0-9821-03	ピンセット1K302C	3,950	4,200
1634	0-9821-04	ピンセット1K302S	3,950	4,200
1634	63-1452-64	13407 ハクジュウジピンセット	4,800	5,600
1649	7-3227-01	鋼線測定用ゲージ1-160-005-10	3,000	9,000
1650	0-3082-01	耳鏡(トレルチェ式) 大	350	400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1650	0-3082-02	耳鏡(トレルチェ式) 中	350	400
1650	0-3082-03	耳鏡(トレルチェ式) 小	350	400
1650	0-3083-01	耳鏡(朝顔) 大	400	450
1650	0-3083-02	耳鏡(朝顔) 中	400	450
1650	0-3083-03	耳鏡(朝顔) 小	400	450
1652	8-7434-01	鼻鏡 ハルトマン式 ステンレス製 大	1,300	1,440
1652	8-7434-02	鼻鏡 ハルトマン式 ステンレス製 中	1,300	1,440
1652	8-7434-03	鼻鏡 ハルトマン式 ステンレス製 小	1,300	1,440
1652	8-7432-01	鼻鏡 和辻式 ステンレス製 大	1,300	1,440
1652	8-7432-02	鼻鏡 和辻式 ステンレス製 中	1,300	1,440
1652	8-7432-03	鼻鏡 和辻式 ステンレス製 小	1,300	1,440
1652	8-7433-01	鼻鏡 和辻式 真鍮製 大	1,350	1,650
1652	8-7433-02	鼻鏡 和辻式 真鍮製 中	1,350	1,650
1652	8-7433-03	鼻鏡 和辻式 真鍮製 小	1,350	1,650
1656	8-3640-01	面疱圧子 片メス型	2,600	2,800
1656	8-3890-01	面疱圧子両頭匙型	2,600	2,700
1656	0-9821-01	RUBISピンセット 1K102	3,950	4,200
1657	0-8310-04	ディスプレイラブリ鏡Miniサイズ25入	9,000	12,000
1657	0-8310-03	ディスプレイラブリ鏡 Sサイズ 25入	9,000	12,000
1657	0-8310-02	ディスプレイラブリ鏡 Mサイズ 25入	9,000	12,000
1657	0-8310-01	ディスプレイラブリ鏡 Lサイズ 25入	9,000	12,000
1658	0-4210-04	クスコーラブリ鏡 SS	5,100	5,250
1658	0-4210-01	クスコーラブリ鏡 S	5,100	5,250
1658	0-4210-02	クスコーラブリ鏡 M	5,100	5,250
1658	0-4210-03	クスコーラブリ鏡 L	5,100	5,250
1661	0-5496-01	臍帯剪刀	4,500	5,200
1663	0-9451-01	肛門鏡 ストランゲ式 小	3,000	3,500
1663	0-9451-02	肛門鏡 ストランゲ式 大	3,000	3,500
1684	8-5220-01	ベッド HP-B100F1標準タイプ	56,800	59,600
1684	8-5220-11	ベッド HP-BG10F1Nサイドレール	10,100	10,600
1684	8-5220-12	ファイバーマットレスHP-BM70N	39,000	41,000
1689	8-5706-01	クッションマットF-154-6(ブルー)	9,300	9,800
1689	8-5706-02	クッションマットF-154-6(グレー)	9,300	9,800
1689	8-5707-01	クッションマット F-154-12ブルー	18,700	19,700
1689	8-5707-02	クッションマット F-154-12グレー	18,700	19,700
1689	8-8567-01	クッションマットF-154-15 ブルー	23,100	24,300
1689	8-8567-02	クッションマットF-154-15 グレー	23,100	24,300
1691	8-9914-01	折りたたみベッドRLV-80	24,500	26,300
1691	8-3863-01	ミニ折りたたみベッドOTB-MN	19,900	27,650
1693	7-3617-21	ベッドサイドテーブル MBT-3261	22,000	23,500
1693	7-5852-02	731 ベッドサイドテーブルKL-G	26,000	27,000
1693	7-5851-02	733 ベッドサイドテーブルKLⅡ-G	35,500	37,000
1694	7-6288-01	BTW38 ベッドサイドテーブル	28,000	29,900
1695	7-9389-01	BT38-3 ベッドサイドテーブル	39,000	41,600
1696	0-6620-01	オーバーテーブル昇降ネジ止 HP1030	16,800	18,800
1696	0-6620-02	オーバーテーブル昇降ネジ止 HP1060	17,000	19,000
1697	8-5903-01	床頭台 青	19,800	22,000
1697	8-5903-02	床頭台 ピンク	19,800	22,000
1697	8-1836-11	床頭台 BC30BL	25,500	27,200
1697	8-1836-12	床頭台 BC30PK	25,500	27,200
1697	8-1836-13	BC30CR 床頭台	25,500	27,200
1697	8-1836-14	BC30GR 床頭台	25,500	27,200
1697	8-1836-15	BC30OR 床頭台	25,500	27,200
1698	7-8322-01	MNB80 床頭台	24,000	26,000
1699	0-7910-01	文字が大きく書けるベッドネームアイボリー	540	570
1699	0-7910-02	文字が大きく書けるベッドネーム ピンク	540	570
1699	0-7910-03	文字が大きく書けるベッドネーム ブルー	540	570
1699	0-835-06	ベッドネーム C ビニール吊り下げタイプ	480	530
1702	7-7706-01	MS カテ収納ボックス	3,800	3,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1703	0-6656-01	ベッドサイド酸素ボンベホルダHP3070	11,800	13,200
1704	6-9636-11	コロコロスタンダード C2430	1,520	1,750
1704	6-9636-12	コロコロスタンダード C2440	1,100	1,270
1706	8-9562-21	ムーブボード MV-ST	38,000	41,000
1706	8-9562-11	交換用カバー MV-CV	6,800	7,300
1706	8-9562-12	ディスポカバー MV-DCV 10枚	3,400	3,600
1708	0-4047-01	患者移動用シート キャリーフ	6,500	7,480
1712	7-3072-01	パイル防水シーツブルーP	1,900	2,000
1712	7-3072-02	パイル防水シーツクリームP	1,900	2,000
1713	7-7740-01	PL-Dブルー スリム防水シーツ	2,200	2,300
1714	0-2558-01	防水シーツ(デニムシーツ)MS型ブルー	3,600	4,100
1714	0-2558-02	防水シーツ(デニムシーツ)MS型グリーン	3,600	4,100
1721	7-4325-01	プロシエ耐水マットレスカバーPWR-4	1,980	2,150
1721	0-8143-01	マットカバーKW1989213 4枚	2,800	3,100
1722	8-8346-01	使い捨て防水シーツFYL-15	1,500	1,380
1722	8-8346-02	使い捨て防水シーツFYL-30	2,800	2,250
1722	8-8346-04	使い捨て防水シーツTSS-S8	1,500	1,200
1722	8-8346-06	使い捨て防水シーツTSS-M8	1,850	1,610
1722	8-8346-08	使い捨て防水シーツTSS-L8	2,800	2,250
1723	0-8142-01	耐水ベッドシーツKW138081 10枚	2,700	3,000
1723	0-8142-02	KW100180ディスポ耐水ベッドシーツ	2,700	3,000
1731	7-3603-01	ナビコールドパックレギュラーサイズ	190	200
1732	8-2598-03	プロシエやわらか保冷枕ミニミニ 2個	630	670
1732	8-2598-01	プロシエやわらか保冷枕 ミニ	570	640
1732	8-2598-02	プロシエやわらか保冷枕 レギュラー	980	1,200
1732	8-2598-16	やわらか保冷枕ディスポカバー ミニミニ	1,900	2,000
1732	8-2598-15	やわらか保冷枕ディスポカバー レギュラー	4,400	4,800
1739	7-4569-11	冷やせるホットパックカバーライト用	610	710
1739	7-4569-13	冷やせるホットパックカバーデラックス用	710	800
1744	0-8113-01	湯たんぽ 赤	1,650	1,800
1744	0-8113-11	湯たんぽ 交換用キャップ	680	800
1746	0-8148-21	ドムスエアーマットDomus3+マット4	58,000	62,300
1746	7-1308-01	ドムスエアーマットDomus3+マット5	98,000	105,000
1747	7-1230-01	エアーマットNVA-100	29,800	32,000
1747	7-1230-11	エアーマット 100用エアセル	1,500	1,600
1747	7-1231-01	エアーマットNVA-200	35,800	37,000
1747	7-1231-11	エアーマット 200用エアセル	1,600	1,700
1747	7-1232-01	エアーマットNVA-300	52,800	56,300
1747	7-1232-11	エアーマット 300用エアセル	2,400	2,500
1751	7-747-01	F-2033983 ヒールプロテクター	3,400	3,600
1752	7-4338-01	アンクルクッションF-432797-L	6,800	7,100
1754	8-8259-11	体位固定クッション SRP602515S	7,000	7,500
1754	8-8259-12	体位固定クッション SRP602515M	7,500	8,000
1754	8-8259-13	体位固定クッション SRP602515L	8,000	8,600
1755	8-6619-01	ナーセントメディカルパット20	4,200	4,300
1755	8-6619-02	ナーセントメディカルパット40	6,600	6,800
1755	8-6619-03	ナーセントメディカルパット50	8,800	9,000
1755	8-6619-04	ナーセントメディカルパット70	10,500	11,000
1755	8-6619-05	ナーセントメディカルパットスワロー	7,200	7,500
1756	8-6699-03	ナーセントパットA 3点セット	25,000	26,000
1756	8-6699-02	ナーセントパットA 2点セット	12,600	13,200
1756	8-6699-01	ナーセントパットL50	8,200	8,500
1756	0-2703-01	体位固定マット WB-1	7,900	8,300
1756	0-2703-02	体位固定マット WB-2	10,700	11,300
1756	0-2703-03	体位固定マット WB-3	9,800	10,300
1769	0-9518-01	吸いとる菌ブラシ 3本セット	2,300	2,500
1772	7-6547-01	5M グロスフロス GDF-72	250	300
1772	7-6547-02	50M グロスフロス GDF-18	550	600
1772	7-6517-01	ブルー フロスホルダー FHR	480	500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1772	7-6517-02	オレンジ フロスホルダー FHR	480	500
1772	7-6546-01	1袋 フロススレッダー TDPS 10本	250	300
1777	8-5501-01	チタン製舌ブラシこけとと 舌クリーナー	1,800	1,980
1791	7-4416-01	ディスポナビキャッチNC-VPP10枚入	1,800	2,100
1791	7-4416-51	ディスポナビキャッチNC-VPP50枚入	8,100	9,450
1791	8-2510-01	エコミーナビキャッチDNC-01 十個	1,900	2,100
1792	7-4323-01	ディスポ開口器Sタイプ 10個	500	540
1792	7-4323-02	ディスポ開口器Mタイプ 10個	550	590
1792	7-4323-03	ディスポ開口器Lタイプ 10個	600	640
1792	8-6796-01	サリババイトブロックSサイズ 2個	7,800	10,000
1792	8-6796-02	サリババイトブロックMサイズ 2個	8,000	11,000
1793	8-7924-03	オーラルバイト・スリム 5本入	1,900	2,200
1795	7-7582-01	ディスポ歯鏡 滅菌済 10本	750	790
1795	7-7581-01	ディスポ探針 滅菌済 10本	750	920
1795	0-5489-01	歯科用探針 片針 160mm	400	470
1795	0-5489-02	歯科用探針 両針 160mm	450	520
1795	8-1021-01	スケーラ	730	810
1796	7-9680-01	dnt00064 ルミンデックス3エンド	19,800	24,800
1796	7-9680-11	dnt00065エンドラックス光ファイバ	5,500	6,000
1796	7-9680-12	dnt00066 光ファイバー 10本入	3,600	4,000
1798	7-4321-01	プロシエア入れ歯ケースPDB-W	160	170
1798	7-4414-01	入れ歯ケースDN-W	120	130
1798	7-4346-51	H980-91 入れ歯ケース	18,000	19,700
1798	7-4346-52	H980-92 入れ歯ケース	18,000	19,700
1799	1-3216-01	超音波洗浄器AS38A	7,300	7,800
1801	7-4329-01	車椅子Fit-ST-M	30,000	32,000
1803	0-7719-12	肘跳上多機能車椅子CM251#36	81,600	93,700
1803	0-7720-12	肘跳上多機能車椅子CM261#36	81,600	93,700
1804	7-4328-01	車椅子Fit-AL	22,800	26,000
1804	7-4328-02	車椅子Fit-ALB	25,800	29,000
1804	7-4330-01	車椅子Fit-AL-M	42,000	44,000
1804	7-4330-02	車椅子Fit-ALB-M	45,000	48,000
1805	8-2914-01	車椅子 NKV22-40SB	35,000	39,600
1810	8-2915-01	車椅子 NKV16-40SB	35,000	39,600
1812	0-7718-11	リクライニング車椅子CM501#36	120,000	127,200
1815	0-6651-01	車イス用酸素ボンベキャリアーHP3040	4,400	4,900
1816	0-6650-01	車イス用イルリガードル台 HP2010	3,800	4,200
1827	7-4816-01	車いすサポートシートαM66KG21A	29,800	31,500
1827	7-4816-11	車いすサポートシートαM66KGPSS	8,200	9,000
1830	8-7576-01	車椅子用ソフト安全ベルト桃KW00011	8,800	9,400
1833	0-4448-01	ワンタッチ折りたたみ歩行器 HA6006	9,800	10,900
1833	0-4448-11	歩行器用交換足ゴム R-041	360	380
1835	8-6500-21	らくらくあるくんRkun-IV点滴棒	9,800	10,100
1837	0-5116-12	歩行補助器アルコー8型グリップ付	68,000	69,000
1845	0-5813-01	カラーステッキ 228 グリーン	3,100	3,500
1845	0-5813-02	カラーステッキ 228 パープル	3,100	3,500
1845	0-5813-03	カラーステッキ 228 ブラウン	3,100	3,500
1845	0-5813-04	カラーステッキ 228 ブラック	3,100	3,500
1845	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
1846	0-4405-02	ステッキ 222	3,800	4,200
1846	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
1846	0-8064-01	Fグリップステッキ PW255	3,300	3,600
1846	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	200	240
1846	0-4405-01	カラーステッキ・1本式 108ブラウン	2,500	2,800
1846	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	200	240
1846	0-8063-02	ステッキ ポーチ付き PW589-09	4,100	4,500
1846	0-8063-03	ステッキ ポーチ付き PW589-194	4,100	4,500
1846	0-8063-05	ステッキ ポーチ付き PW589BR	4,100	4,500
1846	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1847	0-5814-03	カラーステッキ 570 ブラウン	3,800	4,500
1847	0-5814-04	カラーステッキ 570 ブラック	3,800	4,500
1847	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
1850	0-8135-01	ステッキストラップPW-STRAP BK	430	450
1850	0-8135-02	ステッキストラップPW-STRAP BR	430	450
1851	0-8062-02	安全杖 S5620BZ	4,300	4,700
1851	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	300	310
1852	8-1219-02	4点杖 PW-101-AL-BK	5,200	6,000
1852	8-1219-03	4点杖 PW-101-AL-BR	5,200	6,000
1852	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	170	180
1853	7-7602-01	Pair手が痛くならないクラッチ 2本	29,800	31,700
1853	7-7602-11	手が痛くならないクラッチ 交換用先端ゴム	7,000	7,400
1853	7-7602-12	手が痛くならないクラッチ用アームバンド	2,000	2,100
1854	0-8061-01	ロフストランドクラッチ 115F-R	4,900	5,400
1854	0-8061-11	ロフストランド杖用ゴムPW115-TIP	400	440
1854	0-837-01	ロフストランドクラッチ HC6012	3,700	4,100
1854	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	160	190
1855	8-8586-11	ロフストランド杖 ErgoTech	1,980	2,200
1855	8-8576-11	ロフストランドクラッチGrip 2個	1,100	1,200
1855	8-8576-12	ロフストランドクラッチBase	300	400
1855	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,300	1,400
1855	8-8576-21	ロフストランド杖 OptiComfort	2,000	2,200
1855	8-8576-11	ロフストランドクラッチGrip 2個	1,100	1,200
1855	8-8576-12	ロフストランドクラッチBase	300	400
1855	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,300	1,400
1855	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	200	240
1855	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	200	240
1855	0-1405-05	交換用先端ゴム 50012GR 灰	170	180
1855	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	300	310
1855	0-1405-06	交換用先端ゴム 50015GR 灰	170	180
1855	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	170	180
1855	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	160	190
1856	0-6617-41	松葉杖 HC2080T	3,900	4,300
1856	0-6617-42	松葉杖 HC2081T	4,000	4,400
1856	0-6617-43	松葉杖 HC2082T	4,300	4,800
1856	0-6617-51	交換用脇パッドグレー HC9008GR	580	620
1856	0-6617-52	交換用グリップグレー HC9015GR	580	620
1856	0-659-42	松葉杖 交換用グリップ HC9010A	470	500
1856	0-6617-18	松葉杖交換用ソフトグリップHC9011A	680	720
1856	0-6617-23	アルミ製松葉杖 先端ゴム HC9023	390	410
1856	0-6617-07	アルミ製松葉杖 止めネジ HC9051	450	480
1856	0-659-44	松葉杖用中芯 HC9111-OO-AS	310	330
1857	7-3962-01	松葉杖ラックAF-361 CGR	85,000	93,000
1858	7-7587-01	HE5600-BL 松葉杖クッション	1,100	1,200
1859	7-6829-01	1500 食事用テーブル	98,000	103,000
1859	7-6829-02	1800 食事用テーブル	108,000	114,000
1859	7-871-01	折畳昇降テーブルTBH-1212-XBE	218,000	234,000
1859	61-4695-38	TBH-1612-XBE X脚テーブル	241,000	259,000
1860	8-1989-01	テーブル TBH-1211R-QBE	88,300	103,000
1860	8-1989-02	テーブル TBH-0912-QBE	79,400	93,000
1860	8-1989-03	テーブル TBH-1609-QBE	87,800	103,000
1860	8-1989-04	TBH-1809-QBE テーブル	90,800	106,000
1862	8-1990-01	椅子 IRS-150-V ピンク	31,200	33,000
1862	8-1990-02	椅子 IRS-150-V ブルー	31,200	33,000
1862	8-4492-01	椅子SIRS-150-V ピンク	31,200	33,000
1862	8-4492-02	椅子SIRS-150-V ブルー	31,200	33,000
1862	8-1994-01	椅子 HPE-150-V オレンジ	37,000	42,500
1862	8-1994-02	椅子 HPE-150-V グリーン	37,000	42,500
1862	8-1994-03	椅子 HPE-150-V ブルー	37,000	42,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1862	8-1994-04	椅子HPE-110-V オレンジ	37,000	42,500
1862	8-1994-05	椅子HPE-110-V グリーン	37,000	42,500
1862	8-1994-06	椅子HPE-110-V ブルー	37,000	42,500
1862	8-9592-01	ダイニングチェアTIA-150-V 橙	38,800	41,000
1862	8-9592-02	ダイニングチェアTIA-150-V 桃	38,800	41,000
1862	8-9592-03	ダイニングチェアTIA-150-V 緑	38,800	41,000
1862	8-9592-04	ダイニングチェアTIA-150-V 青	38,800	41,000
1862	7-4163-01	スマイルチェア小柄・グリーン	39,800	43,800
1862	7-4163-02	スマイルチェア小柄・ピンク	39,800	43,800
1862	7-4163-03	スマイルチェア標準・グリーン	39,800	43,800
1862	7-4163-04	スマイルチェア標準・ピンク	39,800	43,800
1862	7-4163-06	スマイルチェア大柄・ピンク	39,800	43,800
1863	8-4487-01	椅子AJS-150-V ピンク	52,000	54,000
1863	8-4487-02	椅子AJS-150-V ブルー	52,000	54,000
1863	8-4487-03	AJS-150-V グリーン 椅子	52,000	54,000
1864	7-7384-01	クリアプロシア食事用PEエプロン50枚	750	800
1864	7-6266-01	プロシア食事用PEエプロン 白 50枚	990	1,050
1864	7-6266-02	プロシア食事用PEエプロン 青 50枚	990	1,050
1864	7-6266-03	プロシア食事用PEエプロンピンク50枚	990	1,050
1865	0-8140-01	デスポエプロンAKW700520 50枚	4,500	4,900
1865	0-8141-01	デスポエプロンBKW100660 50枚	5,000	5,500
1866	8-2594-01	プロシア使捨て食事用エプロン白 百枚	3,150	3,380
1869	7-4337-01	食事用エプロンF-432796	1,200	1,300
1870	61-6862-46	8829800 スプーン 深 グリーン	800	1,050
1870	61-6862-47	8829900 スプーン 深 ホワイト	800	1,050
1870	61-6862-48	8830000 スプーン 深 オレンジ	800	1,050
1870	61-6862-49	8830100 スプーン ヘラ大グリーン	850	1,050
1870	61-6862-50	8830200 スプーン ヘラ大ホワイト	850	1,050
1870	61-6862-51	8830300 スプーン ヘラ大オレンジ	850	1,050
1870	61-6862-52	8830400 スプーン ヘラ小グリーン	650	800
1870	61-6862-53	8830500 スプーン ヘラ小ホワイト	650	800
1870	61-6862-54	8830600 スプーン ヘラ小オレンジ	650	800
1870	61-6862-55	8830700 スプーン プチ グリーン	980	1,050
1870	61-6862-56	8830800 スプーン プチ ホワイト	980	1,050
1870	61-6862-57	8830900 スプーン プチ オレンジ	980	1,050
1871	8-7397-01	フレックスシリコンスプーン小FX-01	1,600	1,700
1871	8-7397-02	フレックスシリコンスプーン大FX-02	1,800	1,900
1871	8-7397-03	フレックスシリコンフォーク大FX-12	1,800	1,900
1872	7-2992-01	コップF74593-1000	1,100	1,230
1872	7-2991-01	コップF74593-0012	900	1,000
1872	7-2991-02	コップF74593-0013	900	1,000
1872	7-2991-03	コップF74593-0014	900	1,000
1872	7-2991-04	コップF74593-0612	4,200	4,850
1872	7-2991-05	コップF74593-0613 6個入	4,200	4,850
1872	7-2991-06	コップF74593-0614	4,200	4,850
1876	7-3788-01	すくい易いお皿	1,500	1,600
1876	7-2996-01	ラウンドアップ皿H74529-0001	1,600	1,800
1876	7-2997-01	ハイインナーリップF74531-0001	1,300	1,440
1876	7-2997-02	ハイインナーリップF74531-0004	1,500	1,700
1876	7-2997-03	ハイインナーリップF74531-0000	1,300	1,510
1876	7-2997-04	ハイインナーリップF74531-0012	12,000	13,300
1876	7-2997-05	ハイインナーリップF74532-0000	1,800	2,000
1877	7-4502-01	下膳車FDC-10	165,000	187,000
1877	7-4502-02	下膳車FDC-20	185,000	210,000
1877	8-2655-01	配膳車 KHC-10	138,000	154,000
1877	8-2655-02	配膳車 KHC-20	168,000	197,000
1877	7-3069-01	下膳車KGC	78,000	86,000
1878	8-3041-01	温蔵庫 FC-100	190,000	220,000
1878	64-0835-73	FC-100 温蔵庫キャスター付き	228,000	258,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1886	0-8128-01	コモド椅子 HT2100	18,200	20,300
1886	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
1886	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1886	0-1405-13	便器椅子・歩行器用脚ゴムHA9010灰色	370	390
1887	0-1405-13	便器椅子・歩行器用脚ゴムHA9010灰色	370	390
1887	0-6622-11	トイレ椅子 CHIBI HT2097	23,500	26,200
1887	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
1887	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1887	7-4442-01	便器椅子HT5086L	38,000	42,400
1887	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
1887	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1887	7-1880-01	ポータブルトイレ長短取っ手型/ブラウン	57,000	63,000
1887	7-1880-02	ポータブルトイレ長短取っ手型/オレンジ	57,000	63,000
1887	7-1881-01	ポータブルトイレ両長取っ手型/ブラウン	57,000	63,000
1887	7-1881-02	ポータブルトイレ両長取っ手型/オレンジ	57,000	63,000
1887	7-2030-01	ポータブルトイレ両中取っ手型/ブラウン	57,000	63,000
1887	7-2030-02	ポータブルトイレ両中取っ手型/オレンジ	57,000	63,000
1888	7-9386-01	補高便座	12,000	19,000
1891	8-6217-06	GM-Clean50 18L	16,600	18,200
1892	8-2498-02	差込便器 JCS0001A	2,100	2,300
1893	0-8110-02	ベッドパン 差込式 H103-10	800	900
1894	8-4948-11	尿器男性用	750	790
1894	8-4948-12	尿器女性用	750	790
1895	0-8733-01	透明尿器 男尿器 02811150	550	600
1895	0-8733-02	透明尿器 女尿器 02812150	630	700
1895	0-361-24	ポリ尿器(女尿器) 1000ml	780	880
1895	0-361-05	尿器 透明尿器 女性用	1,100	1,300
1895	0-361-06	尿器 透明尿器 男性用	1,000	1,200
1899	0-6820-01	ロートネラトンカテーテル 8Fr 5本入	3,000	3,300
1899	0-6820-02	ロートネラトンカテーテル 10Fr 5本	3,000	3,300
1899	0-6820-03	ロートネラトンカテーテル 12Fr 5本	3,000	3,300
1899	0-6820-04	ロートネラトンカテーテル 14Fr 5本	3,000	3,300
1899	0-6820-05	ロートネラトンカテーテル 16Fr 5本	3,000	3,300
1908	8-3575-01	導尿バック3S-83007TEN 10枚	2,100	2,400
1909	8-3576-11	導尿バック 3S-85003FIVE	2,400	2,700
1914	0-3045-01	採尿器 消臭ハルンバッグBタイプ100入	7,400	8,740
1914	8-8881-21	貯尿バッグ用ディスポカバー UBC	4,300	4,700
1915	8-3945-11	採尿バッグカバー-SBC1	1,800	1,900
1915	8-3945-02	採尿バッグカバー-SBC2	1,800	1,900
1918	7-9617-01	L100WHTSMEA 失禁用パンツ	2,300	2,700
1918	7-9617-02	L100WHTMDEA 失禁用パンツ	2,300	2,700
1918	7-9617-03	L100WHTLGEA 失禁用パンツ	2,300	2,700
1918	7-9617-04	L100BGESMEA 失禁用パンツ	2,300	2,700
1918	7-9617-05	L100BEGMDEA 失禁用パンツ	2,300	2,700
1918	7-9617-06	L100BGELGEA 失禁用パンツ	2,300	2,700
1918	7-9618-01	S100WHTXSS 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-02	S100WHTSM 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-03	S100WHTM/L 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-04	S100BGEXSS 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-05	S100BGES/M 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-06	S100BGEM/L 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-07	S100BLKXSS 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-08	S100BLKS/M 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9618-09	S100BLKM/L 失禁用パンツ	2,800	3,650
1918	7-9619-01	MBB100WHTSM 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-02	MBB100WHTMD 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-03	MBB100WHTLG 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-04	MBB100NAVSM 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-05	MBB100NAVMD 失禁用パンツ	2,600	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1918	7-9619-06	MBB100NAVLG 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-07	MBB100GRYSM 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-08	MBB100GRYMD 失禁用パンツ	2,600	3,200
1918	7-9619-09	MBB100GRYLG 失禁用パンツ	2,600	3,200
1919	7-9620-01	M100WHTSMEA 失禁用パンツ	2,250	2,700
1919	7-9620-02	M100WHTMDEA 失禁用パンツ	2,250	2,700
1919	7-9620-03	M100WHTLGEA 失禁用パンツ	2,250	2,700
1919	7-9620-04	M100GRYSMEA 失禁用パンツ	2,250	2,700
1919	7-9620-05	M100GRYMDEA 失禁用パンツ	2,250	2,700
1919	7-9620-06	M100GRYLGEA 失禁用パンツ	2,250	2,700
1927	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	6,300	6,600
1927	8-7467-21	オムツ交換車 101C	47,500	50,000
1927	8-7467-23	おむつ交換車201CN	76,000	79,000
1927	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	6,300	6,600
1928	2-8110-13	ゴミ箱角12L	1,100	1,220
1930	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	6,300	6,600
1930	0-9939-03	オムツカート LWMS-WDA	136,000	160,000
1930	0-9939-01	オムツカート EOC-S	104,000	127,000
1930	0-9939-02	オムツカート リネン袋カバーユニット	9,000	11,300
1930	0-9939-11	交換用リネン袋LMF	9,000	9,900
1930	8-9981-11	消臭ゴミ袋30L-S 20枚	600	710
1930	8-9981-12	消臭ゴミ袋45L-S 20枚	880	1,040
1930	8-9981-61	消臭ゴミ袋30L 100枚入	2,700	3,200
1930	8-9981-62	消臭ゴミ袋45L 100枚入	3,900	4,600
1932	0-141-11	清拭車 1型 (保温庫含む)	91,000	96,000
1932	0-141-12	清拭車 2型 (保温庫含む)	161,000	172,000
1932	0-4589-12	清拭車 NVC-80N	90,000	95,000
1933	0-1023-11	ホットキャビ HC-10UVe	44,000	50,000
1933	0-1023-13	ホットキャビ HC-38	58,000	65,000
1934	8-4863-01	タオルウォーマーSO-H8F-CP S	15,600	17,000
1934	8-4863-02	タオルウォーマーSO-H8F-MT S	15,600	17,000
1934	8-4863-04	タオルウォーマーSO-H8F-WH S	15,600	17,000
1934	8-4863-03	タオルウォーマーSO-H18F-CP L	19,800	21,800
1934	8-4863-05	タオルウォーマーSO-H18F-SG L	19,800	22,700
1935	7-5973-01	自動おしぼり機 XZ1	51,000	53,000
1935	7-5973-11	自動おしぼり機専用おしぼりロール(薄手)	900	930
1935	7-5973-12	自動おしぼり機専用おしぼりロール(厚手)	900	930
1935	7-5973-51	自動おしぼり機用おしぼりロール薄手 大箱	19,800	20,500
1935	7-5973-52	自動おしぼり機用おしぼりロール厚手 大箱	19,800	20,500
1935	7-8031-01	おしぼり機架台	32,000	35,000
1947	7-9387-01	シャワー付き洗髪槽	9,800	12,000
1947	8-2238-01	洗髪槽 ブルー	4,700	5,100
1947	8-2238-11	洗髪槽用ジャバラホースSB110145	800	1,000
1949	7-6287-01	EC125T プロシエア耳カバー 百枚	980	1,100
1953	0-8124-12	ナビスシャワーチェア HS4813	9,400	10,500
1953	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1953	0-6630-01	シャワーいす HS4083	7,900	8,800
1953	0-6630-02	シャワーいす HS4251	8,800	9,800
1953	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1953	8-7234-01	シャワー椅子 HS4214	9,600	10,700
1953	8-7234-02	シャワー椅子 HS4215	10,000	11,200
1953	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1954	0-8126-01	Uシートシャワーいす HS4270	9,000	10,000
1954	0-8126-02	Uシートシャワーいす HS4271	12,000	13,400
1954	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1954	0-8125-02	マット付きシャワーいす HS4254	13,500	15,100
1954	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1954	0-8074-02	マット付UシートシャワーいすHS4273	13,500	15,100
1954	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1955	7-4439-01	PUシャワー椅子HS4430 PC	17,000	18,100
1955	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1955	7-4438-01	PUシャワー椅子HS4313 R	22,000	23,400
1955	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1955	7-7448-01	HS5142-BL-AS シャワー椅子	30,000	33,500
1955	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
1955	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1956	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1956	0-8073-01	シャワーいす ひじ掛けタイプHS4510	18,500	20,700
1956	0-8073-02	シャワーいす ひじ掛けタイプHS4520	18,500	20,700
1956	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1957	7-9504-01	本体+交換用バケツ シャワートイレ椅子	18,000	19,100
1957	7-9504-11	交換用バケツ 折畳式シャワートイレ椅子	1,200	1,300
1957	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1957	7-8336-01	FSC-100 折りたたみシャワー椅子	12,800	13,500
1957	7-8336-11	折りたたみシャワー椅子交換用ゴム	580	610
1958	7-9503-01	本体+交換用バケツ やわらか座面椅子	28,000	29,800
1958	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
1958	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1959	0-8070-01	回転シャワーいす HS4335	23,000	25,700
1959	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1959	7-4441-01	回転シャワー椅子HS4325AW-R-S	29,000	32,400
1959	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
1959	7-3960-01	シャワーいすCAA-0101	17,700	18,600
1959	7-3960-02	シャワーいすCAA-0201	15,700	16,500
1959	7-3960-03	シャワーいすCAA-0301	17,400	18,300
1959	7-3960-04	シャワーいすCAT-0101	36,200	38,100
1959	7-3960-05	シャワーいすCAT-0201	33,900	35,600
1959	7-3960-06	シャワーいすCAT-0301	35,900	37,700
1959	7-3961-01	シャワーいすCAA-0101 AJ付	20,200	21,300
1959	7-3961-02	シャワーいすCAA-0201 AJ付	18,200	19,200
1959	7-3961-03	シャワーいすCAA-0301 AJ付	19,900	20,900
1959	7-3961-04	シャワーいすCAT-0101 AJ付	38,700	40,700
1959	7-3961-05	シャワーいすCAT-0201 AJ付	36,400	38,300
1959	7-3961-06	シャワーいすCAT-0301 AJ付	38,400	40,320
1960	0-8072-01	コンフォートシャワーキャリアHT6613	62,000	69,200
1960	0-8072-02	コンフォートシャワー椅子RHT6130	60,000	67,000
1960	0-8072-11	コンフォートシャワーキャリアHS9121	2,150	2,300
1960	0-8072-12	コンフォートシャワー椅子RHS9120	2,000	2,100
1960	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
1960	0-6663-01	入浴椅子 KS2 レッド	81,000	93,800
1960	0-6663-02	入浴椅子 KS2 イエロー	81,000	93,800
1962	8-6371-01	入浴椅子KS12 グリーン	113,300	103,000
1962	8-6371-02	入浴椅子KS12 イエロー	113,300	103,000
1968	7-7622-01	HB7056-BL-AS浴室用回転チェア	26,000	29,000
1971	0-8065-03	クリーンバスマット M-B	3,400	3,500
1971	7-4852-01	滑り止めマットSK002 イエロー	4,700	5,000
1971	7-4852-02	滑り止めマットSK002 グリーン	4,700	5,000
1972	9-115-01	ジョイントスノコ 600-0010	4,500	4,800
1974	0-4482-01	すべり止めマット	7,900	8,400
1976	7-7433-01	寝たきり患者用快適バス 水平ベッドタイプ	28,000	29,500
1976	7-7433-02	寝たきり患者用快適バスチルトベッドタイプ	28,000	29,500
1976	0-5817-21	簡易浴槽用架台 FTR-2009K	35,000	39,000
1979	0-6040-01	ボート型湯温計 ブルー	750	790
1979	0-6040-02	ボート型湯温計 ピンク	750	790
1979	0-9105-01	湯温計 1610-00	1,300	1,370
1979	7-9611-02	C-113PK お風呂クロック ピンク	1,480	1,580
1981	8-7932-23	Pitatto(ピタット)Ⅲサンダル S	4,500	4,900
1981	8-7932-22	Pitatto(ピタット)Ⅲサンダル M	4,500	4,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1981	8-7932-21	Pitatto(ピタット)Ⅲサンダル L	4,500	4,900
1982	8-5909-01	入浴介助エプロン ピンク	3,200	3,400
1982	8-5909-02	入浴介助エプロン ブルー	3,200	3,400
1982	7-3078-01	軽量ストレッチ防水エプロンブルー	4,000	4,200
1982	7-3078-02	軽量ストレッチ防水エプロンラベンダー	4,000	4,200
1983	2-7682-01	防水エプロン E4100-0	2,800	2,850
1983	64-6228-87	E4100-1 ジャブエン ノースリ 青	2,800	2,850
1983	64-6228-88	E4100-2 ジャブエン ノースリ 緑	2,800	2,850
1983	64-6228-89	E4100-4 ジャブエン ノースリ 桃	2,800	2,850
1983	2-7682-02	防水エプロン E1501-0	2,300	2,350
1983	64-6228-21	E1501-1 ジャブエプロン 胸当 青	2,300	2,350
1983	64-6228-22	E1501-2 ジャブエプロン 胸当 緑	2,300	2,350
1983	64-6228-23	E1501-4 ジャブエプロン 胸当 桃	2,300	2,350
1985	8-8400-01	入浴介助用シャツCR108-11 SS	4,400	4,700
1985	8-8400-02	入浴介助用シャツCR108-11 S	4,400	4,700
1985	8-8400-03	入浴介助用シャツCR108-11 M	4,400	4,700
1985	8-8400-04	入浴介助用シャツCR108-11 L	4,400	4,700
1985	8-8400-05	入浴介助用シャツCR108-11 LL	4,400	4,700
1985	8-8400-06	入浴介助用シャツCR108-11 3L	4,400	4,700
1985	8-8401-01	入浴介助用シャツCR108-32 SS	4,400	4,700
1985	8-8401-02	入浴介助用シャツCR108-32 S	4,400	4,700
1985	8-8401-03	入浴介助用シャツCR108-32 M	4,400	4,700
1985	8-8401-04	入浴介助用シャツCR108-32 L	4,400	4,700
1985	8-8401-05	入浴介助用シャツCR108-32 LL	4,400	4,700
1985	8-8401-06	入浴介助用シャツCR108-32 3L	4,400	4,700
1985	8-8402-01	入浴介助用シャツCR108-70 SS	4,400	4,700
1985	8-8402-02	入浴介助用シャツCR108-70 S	4,400	4,700
1985	8-8402-03	入浴介助用シャツCR108-70 M	4,400	4,700
1985	8-8402-04	入浴介助用シャツCR108-70 L	4,400	4,700
1985	8-8402-05	入浴介助用シャツCR108-70 LL	4,400	4,700
1985	8-8402-06	入浴介助用シャツCR108-70 3L	4,400	4,700
1985	8-8403-01	入浴介助用シャツCR108-88 SS	4,400	4,700
1985	8-8403-02	入浴介助用シャツCR108-88 S	4,400	4,700
1985	8-8403-03	入浴介助用シャツCR108-88 M	4,400	4,700
1985	8-8403-04	入浴介助用シャツCR108-88 L	4,400	4,700
1985	8-8403-05	入浴介助用シャツCR108-88 LL	4,400	4,700
1985	8-8403-06	入浴介助用シャツCR108-88 3L	4,400	4,700
1985	8-8403-07	入浴介助用シャツCR108-88 4L	5,200	5,500
1985	8-8404-01	入浴介助用パンツCR558-88 SS	4,400	4,700
1985	8-8404-02	入浴介助用パンツCR558-88 S	4,400	4,700
1985	8-8404-03	入浴介助用パンツCR558-88 M	4,400	4,700
1985	8-8404-04	入浴介助用パンツCR558-88 L	4,400	4,700
1985	8-8404-05	入浴介助用パンツCR558-88 LL	4,400	4,700
1985	8-8404-06	入浴介助用パンツCR558-88 3L	4,400	4,700
1986	7-1341-01	転倒予防シューズつま先なし ベージュS	1,600	1,800
1986	7-1341-02	転倒予防シューズつま先なし ベージュM	1,600	1,800
1986	7-1341-03	転倒予防シューズつま先なし ベージュL	1,600	1,800
1986	7-1341-04	転倒予防シューズつま先なし ベージュLL	1,600	1,800
1986	7-1341-05	転倒予防シューズつま先なし ベージュ3L	1,600	1,800
1986	7-1342-01	転倒予防シューズつま先なし あずきS	1,600	1,800
1986	7-1342-02	転倒予防シューズつま先なし あずきM	1,600	1,800
1986	7-1342-03	転倒予防シューズつま先なし あずきL	1,600	1,800
1986	7-1342-04	転倒予防シューズつま先なし あずきLL	1,600	1,800
1986	7-1342-05	転倒予防シューズつま先なし あずき3L	1,600	1,800
1986	7-1343-01	転倒予防シューズつま先なし うぐいすS	1,600	1,800
1986	7-1343-02	転倒予防シューズつま先なし うぐいすM	1,600	1,800
1986	7-1343-03	転倒予防シューズつま先なし うぐいすL	1,600	1,800
1986	7-1343-04	転倒予防シューズつま先なし うぐいすLL	1,600	1,800
1986	7-1343-05	転倒予防シューズつま先なし うぐいす3L	1,600	1,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1986	7-7402-01	091292 転倒予防シューズ S	1,600	1,800
1986	7-7402-02	091293 転倒予防シューズ M	1,600	1,800
1986	7-7402-03	091294 転倒予防シューズ L	1,600	1,800
1986	7-7402-04	091295 転倒予防シューズ LL	1,600	1,800
1986	7-7402-05	091296 転倒予防シューズ 3L	1,600	1,800
1986	7-7403-01	091302 転倒予防シューズ S	1,600	1,800
1986	7-7403-02	091303 転倒予防シューズ M	1,600	1,800
1986	7-7403-03	091304 転倒予防シューズ L	1,600	1,800
1986	7-7403-04	091305 転倒予防シューズ LL	1,600	1,800
1986	7-7403-05	091306 転倒予防シューズ 3L	1,600	1,800
1986	7-1345-11	転倒予防シューズつま先つき ベージュS	1,900	2,100
1986	7-1345-12	転倒予防シューズつま先つき ベージュM	1,900	2,100
1986	7-1345-13	転倒予防シューズつま先つき ベージュL	1,900	2,100
1986	7-1345-14	転倒予防シューズつま先つき ベージュLL	1,900	2,100
1986	7-1345-15	転倒予防シューズつま先つき ベージュ3L	1,900	2,100
1986	8-9616-11	転倒予防シューズつま先つき あずきS	1,900	2,100
1986	8-9616-12	転倒予防シューズつま先つき あずきM	1,900	2,100
1986	8-9616-13	転倒予防シューズつま先つき あずきL	1,900	2,100
1986	8-9616-14	転倒予防シューズつま先つき あずきLL	1,900	2,100
1986	8-9616-15	転倒予防シューズつま先つき あずき3L	1,900	2,100
1986	8-2522-11	転倒予防シューズつま先つき うぐいすS	1,900	2,100
1986	8-2522-12	転倒予防シューズつま先つき うぐいすM	1,900	2,100
1986	8-2522-13	転倒予防シューズつま先つき うぐいすL	1,900	2,100
1986	8-2522-14	転倒予防シューズつま先つき うぐいすLL	1,900	2,100
1986	8-2522-15	転倒予防シューズつま先つき うぐいす3L	1,900	2,100
1986	7-7400-01	091382 転倒予防シューズ S	1,900	2,100
1986	7-7400-02	091383 転倒予防シューズ M	1,900	2,100
1986	7-7400-03	091384 転倒予防シューズ L	1,900	2,100
1986	7-7400-04	091385 転倒予防シューズ LL	1,900	2,100
1986	7-7400-05	091386 転倒予防シューズ 3L	1,900	2,100
1986	7-7401-01	091392 転倒予防シューズ S	1,900	2,100
1986	7-7401-02	091393 転倒予防シューズ M	1,900	2,100
1986	7-7401-03	091394 転倒予防シューズ L	1,900	2,100
1986	7-7401-04	091395 転倒予防シューズ LL	1,900	2,100
1986	7-7401-05	091396 転倒予防シューズ 3L	1,900	2,100
1989	7-4421-11	紳士M ガーゼ寝巻き	2,100	2,200
1989	7-4421-12	紳士L ガーゼ寝巻き	2,100	2,200
1989	7-4421-13	紳士LO ガーゼ寝巻き	2,100	2,200
1989	7-4421-14	婦人M ガーゼ寝巻き	2,100	2,200
1989	7-4421-15	婦人L ガーゼ寝巻き	2,100	2,200
1989	7-4421-16	婦人LO ガーゼ寝巻き	2,100	2,200
1996	7-2986-01	ヘッドポインターH71830-0000	33,000	36,800
1996	7-7610-01	赤(中) 滑り止め卓上マット 35-1	3,200	3,700
1996	7-7610-02	青(中) 滑り止め卓上マット 35-2	3,200	3,700
1996	7-7610-03	黄(中) 滑り止め卓上マット 35-3	3,200	3,700
1996	7-7610-04	赤(大) 滑り止め卓上マット 45-1	4,900	6,400
1996	7-7610-05	青(大) 滑り止め卓上マット 45-2	4,900	6,400
1996	7-7610-06	黄(大) 滑り止め卓上マット 45-3	4,900	6,400
1996	7-7608-01	T/R-1 滑り止めシート	3,000	4,100
1996	7-7608-02	T/R1 滑り止めシート	3,000	4,100
1996	7-7608-03	T/R-2 滑り止めシート	3,500	5,100
1996	7-7608-04	T/R-3 滑り止めシート	3,500	5,100
1996	7-7608-05	T/R7 滑り止めシート	9,500	13,400
1996	7-7608-06	T/R8 滑り止めシート	9,500	13,400
1996	7-7609-01	T/EG-1 スーパーグリップマット	3,200	3,400
1996	7-7609-02	T/EG-2 スーパーグリップマット	3,200	3,400
1997	7-2983-01	開閉容器セットF75360-0000	4,800	6,100
1997	7-7612-01	ボトル用・赤 瓶オープナー T/B-1	550	740
1997	7-7612-02	ボトル用・青 瓶オープナー T/B-2	550	740

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1997	7-7612-03	ボトル用・黄 瓶オープナー T/B-3	550	740
1997	7-7612-04	ジャー用・赤 瓶オープナー T/J-1	800	1,400
1997	7-7612-05	ジャー用・青 瓶オープナー T/J-2	800	1,400
1997	7-7612-06	ジャー用・黄 瓶オープナー T/J-3	800	1,400
1997	7-3009-01	固定グリップF70435-0000	5,900	6,600
1997	7-2988-01	回転ノブオペレータH75310-0001	5,300	6,600
1998	7-9811-01	孫の手軟膏ぬり	1,300	1,200
1999	7-3029-01	衣類装着スティックF73881-0001	1,500	1,640
1999	7-3028-01	衣類装着スティックF73881-1000	2,000	2,200
1999	7-3027-01	ボタン留め具F73887-0000	2,200	2,400
1999	7-3016-01	ボタン留め具F73886-0005	3,200	3,500
1999	7-3033-01	靴下装着補助具F73850-0000	1,900	2,100
1999	7-3032-01	靴下装着補助具F73846-0000	2,600	2,840
2000	7-3031-01	装着補助具F73855-0000	7,000	7,800
2000	7-3030-01	装着補助具F73854-0000	5,900	6,300
2000	7-3030-02	装着補助具F73854-0001	6,900	7,700
2000	7-3030-03	装着補助具F73854-0002	7,800	8,700
2000	7-2987-01	チューブ絞り器F75435-0001	1,800	2,000
2000	7-2987-02	チューブ絞り器F75435-0002	3,400	3,700
2000	7-2984-01	タイプエイドH73510-0000	3,900	4,300
2003	7-5887-01	プチトレサイクル AFB2017R	5,480	5,980
2015	7-137-01	HHWスクラブトップス2525XS-Na	3,400	3,600
2015	7-137-02	HHWスクラブトップス2525-S-Na	3,400	3,600
2015	7-137-03	HHWスクラブトップス2525-M-Na	3,400	3,600
2015	7-137-04	HHWスクラブトップス2525-L-Na	3,400	3,600
2015	7-140-01	HHWスクラブトップス2525XS-Pe	3,400	3,600
2015	7-140-02	HHWスクラブトップス2525-S-Pe	3,400	3,600
2015	7-140-03	HHWスクラブトップス2525-M-Pe	3,400	3,600
2015	7-140-04	HHWスクラブトップス2525-L-Pe	3,400	3,600
2015	7-143-01	HHWスクラブトップス2525XS-Ce	3,400	3,600
2015	7-143-02	HHWスクラブトップス2525-S-Ce	3,400	3,600
2015	7-143-03	HHWスクラブトップス2525-M-Ce	3,400	3,600
2015	7-143-04	HHWスクラブトップス2525-L-Ce	3,400	3,600
2015	7-145-01	HHWスクラブトップス2525XS-Wi	3,400	3,600
2015	7-145-02	HHWスクラブトップス2525-S-Wi	3,400	3,600
2015	7-145-03	HHWスクラブトップス2525-M-Wi	3,400	3,600
2015	7-145-04	HHWスクラブトップス2525-L-Wi	3,400	3,600
2015	7-146-01	HHWスクラブトップス2525XS-Ro	3,400	3,600
2015	7-146-02	HHWスクラブトップス2525-S-Ro	3,400	3,600
2015	7-146-03	HHWスクラブトップス2525-M-Ro	3,400	3,600
2015	7-146-04	HHWスクラブトップス2525-L-Ro	3,400	3,600
2015	7-119-01	HHWスクラブトップス2500XS-Na	3,400	3,600
2015	7-119-02	HHWスクラブトップス2500-S-Na	3,400	3,600
2015	7-119-03	HHWスクラブトップス2500-M-Na	3,400	3,600
2015	7-119-04	HHWスクラブトップス2500-L-Na	3,400	3,600
2015	7-124-01	HHWスクラブトップス2500XS-Pe	3,400	3,600
2015	7-124-02	HHWスクラブトップス2500-S-Pe	3,400	3,600
2015	7-124-03	HHWスクラブトップス2500-M-Pe	3,400	3,600
2015	7-124-04	HHWスクラブトップス2500-L-Pe	3,400	3,600
2015	7-125-01	HHWスクラブトップス2500XS-Ce	3,400	3,600
2015	7-125-02	HHWスクラブトップス2500-S-Ce	3,400	3,600
2015	7-125-03	HHWスクラブトップス2500-M-Ce	3,400	3,600
2015	7-125-04	HHWスクラブトップス2500-L-Ce	3,400	3,600
2015	7-129-01	HHWスクラブトップス2500XS-Wi	3,400	3,600
2015	7-129-02	HHWスクラブトップス2500-S-Wi	3,400	3,600
2015	7-129-03	HHWスクラブトップス2500-M-Wi	3,400	3,600
2015	7-129-04	HHWスクラブトップス2500-L-Wi	3,400	3,600
2015	7-130-01	HHWスクラブトップス2500XS-Ro	3,400	3,600
2015	7-130-02	HHWスクラブトップス2500-S-Ro	3,400	3,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2015	7-130-03	HHWスクラブトップス2500-M-Ro	3,400	3,600
2015	7-130-04	HHWスクラブトップス2500-L-Ro	3,400	3,600
2015	7-197-01	HHWスクラブトップス2590XS-Na	3,600	3,800
2015	7-197-02	HHWスクラブトップス2590-S-Na	3,600	3,800
2015	7-197-03	HHWスクラブトップス2590-M-Na	3,600	3,800
2015	7-197-04	HHWスクラブトップス2590-L-Na	3,600	3,800
2015	7-198-01	HHWスクラブトップス2590XS-Pe	3,600	3,800
2015	7-198-02	HHWスクラブトップス2590-S-Pe	3,600	3,800
2015	7-198-03	HHWスクラブトップス2590-M-Pe	3,600	3,800
2015	7-198-04	HHWスクラブトップス2590-L-Pe	3,600	3,800
2015	7-199-01	HHWスクラブトップス2590XS-Ro	3,600	3,800
2015	7-199-02	HHWスクラブトップス2590-S-Ro	3,600	3,800
2015	7-199-03	HHWスクラブトップス2590-M-Ro	3,600	3,800
2015	7-199-04	HHWスクラブトップス2590-L-Ro	3,600	3,800
2015	7-163-01	HHWスクラブパンツ9560PXS-Na	3,500	3,700
2015	7-163-02	HHWスクラブパンツ9560P-S-Na	3,500	3,700
2015	7-163-03	HHWスクラブパンツ9560P-M-Na	3,500	3,700
2015	7-163-04	HHWスクラブパンツ9560P-L-Na	3,500	3,700
2015	7-174-01	HHWスクラブパンツ9560PXS-Pe	3,500	3,700
2015	7-174-02	HHWスクラブパンツ9560P-S-Pe	3,500	3,700
2015	7-174-03	HHWスクラブパンツ9560P-M-Pe	3,500	3,700
2015	7-174-04	HHWスクラブパンツ9560P-L-Pe	3,500	3,700
2015	7-175-01	HHWスクラブパンツ9560PXS-Ce	3,500	3,700
2015	7-175-02	HHWスクラブパンツ9560P-S-Ce	3,500	3,700
2015	7-175-03	HHWスクラブパンツ9560P-M-Ce	3,500	3,700
2015	7-175-04	HHWスクラブパンツ9560P-L-Ce	3,500	3,700
2015	7-176-01	HHWスクラブパンツ9560PXS-Wi	3,500	3,700
2015	7-176-02	HHWスクラブパンツ9560P-S-Wi	3,500	3,700
2015	7-176-03	HHWスクラブパンツ9560P-M-Wi	3,500	3,700
2015	7-176-04	HHWスクラブパンツ9560P-L-Wi	3,500	3,700
2015	7-192-01	HHWスクラブパンツ9560PXS-Ro	3,500	3,700
2015	7-192-02	HHWスクラブパンツ9560P-S-Ro	3,500	3,700
2015	7-192-03	HHWスクラブパンツ9560P-M-Ro	3,500	3,700
2015	7-192-04	HHWスクラブパンツ9560P-L-Ro	3,500	3,700
2015	7-147-01	HHWスクラブパンツ9500PXS-Na	3,500	3,700
2015	7-147-02	HHWスクラブパンツ9500P-S-Na	3,500	3,700
2015	7-147-03	HHWスクラブパンツ9500P-M-Na	3,500	3,700
2015	7-147-04	HHWスクラブパンツ9500P-L-Na	3,500	3,700
2015	7-151-01	HHWスクラブパンツ9500PXS-Pe	3,500	3,700
2015	7-151-02	HHWスクラブパンツ9500P-S-Pe	3,500	3,700
2015	7-151-03	HHWスクラブパンツ9500P-M-Pe	3,500	3,700
2015	7-151-04	HHWスクラブパンツ9500P-L-Pe	3,500	3,700
2015	7-154-01	HHWスクラブパンツ9500PXS-Ce	3,500	3,700
2015	7-154-02	HHWスクラブパンツ9500P-S-Ce	3,500	3,700
2015	7-154-03	HHWスクラブパンツ9500P-M-Ce	3,500	3,700
2015	7-154-04	HHWスクラブパンツ9500P-L-Ce	3,500	3,700
2015	7-155-01	HHWスクラブパンツ9500PXS-Wi	3,500	3,700
2015	7-155-02	HHWスクラブパンツ9500P-S-Wi	3,500	3,700
2015	7-155-03	HHWスクラブパンツ9500P-M-Wi	3,500	3,700
2015	7-155-04	HHWスクラブパンツ9500P-L-Wi	3,500	3,700
2015	7-161-01	HHWスクラブパンツ9500PXS-Ro	3,500	3,700
2015	7-161-02	HHWスクラブパンツ9500P-S-Ro	3,500	3,700
2015	7-161-03	HHWスクラブパンツ9500P-M-Ro	3,500	3,700
2015	7-161-04	HHWスクラブパンツ9500P-L-Ro	3,500	3,700
2015	7-200-01	HHWスクラブパンツ9590SXS-Na	3,900	4,100
2015	7-200-02	HHWスクラブパンツ9590S-S-Na	3,900	4,100
2015	7-200-03	HHWスクラブパンツ9590S-M-Na	3,900	4,100
2015	7-200-04	HHWスクラブパンツ9590S-L-Na	3,900	4,100
2015	7-201-01	HHWスクラブパンツ9590SXS-Pe	3,900	4,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2015	7-201-02	HHWスクラブパンツ9590S-S-Pe	3,900	4,100
2015	7-201-03	HHWスクラブパンツ9590S-M-Pe	3,900	4,100
2015	7-201-04	HHWスクラブパンツ9590S-L-Pe	3,900	4,100
2015	7-204-01	HHWスクラブパンツ9590SXS-Ro	3,900	4,100
2015	7-204-02	HHWスクラブパンツ9590S-S-Ro	3,900	4,100
2015	7-204-03	HHWスクラブパンツ9590S-M-Ro	3,900	4,100
2015	7-204-04	HHWスクラブパンツ9590S-L-Ro	3,900	4,100
2016	7-207-01	PLスクラブトップス2320-XS-Na	3,800	4,000
2016	7-207-02	PLスクラブトップス 2320-S-Na	3,800	4,000
2016	7-207-03	PLスクラブトップス 2320-M-Na	3,800	4,000
2016	7-207-04	PLスクラブトップス 2320-L-Na	3,800	4,000
2016	7-208-01	PLスクラブトップス2320-XS-Pe	3,800	4,000
2016	7-208-02	PLスクラブトップス 2320-S-Pe	3,800	4,000
2016	7-208-03	PLスクラブトップス 2320-M-Pe	3,800	4,000
2016	7-208-04	PLスクラブトップス 2320-L-Pe	3,800	4,000
2016	7-209-01	PLスクラブトップス2320-XS-Ce	3,800	4,000
2016	7-209-02	PLスクラブトップス 2320-S-Ce	3,800	4,000
2016	7-209-03	PLスクラブトップス 2320-M-Ce	3,800	4,000
2016	7-209-04	PLスクラブトップス 2320-L-Ce	3,800	4,000
2016	7-228-01	PLスクラブトップス2320-XS-Wi	3,800	4,000
2016	7-228-02	PLスクラブトップス 2320-S-Wi	3,800	4,000
2016	7-228-03	PLスクラブトップス 2320-M-Wi	3,800	4,000
2016	7-228-04	PLスクラブトップス 2320-L-Wi	3,800	4,000
2016	7-244-01	PLスクラブトップス2320-XS-Ro	3,800	4,000
2016	7-244-02	PLスクラブトップス 2320-S-Ro	3,800	4,000
2016	7-244-03	PLスクラブトップス 2320-M-Ro	3,800	4,000
2016	7-244-04	PLスクラブトップス 2320-L-Ro	3,800	4,000
2016	7-300-01	PLスクラブパンツ9181P-XS-Na	3,800	4,000
2016	7-300-02	PLスクラブパンツ 9181P-S-Na	3,800	4,000
2016	7-300-03	PLスクラブパンツ 9181P-M-Na	3,800	4,000
2016	7-300-04	PLスクラブパンツ 9181P-L-Na	3,800	4,000
2016	7-301-01	PLスクラブパンツ9181P-XS-Pe	3,800	4,000
2016	7-301-02	PLスクラブパンツ 9181P-S-Pe	3,800	4,000
2016	7-301-03	PLスクラブパンツ 9181P-M-Pe	3,800	4,000
2016	7-301-04	PLスクラブパンツ 9181P-L-Pe	3,800	4,000
2016	7-303-01	PLスクラブパンツ9181P-XS-Ce	3,800	4,000
2016	7-303-02	PLスクラブパンツ 9181P-S-Ce	3,800	4,000
2016	7-303-03	PLスクラブパンツ 9181P-M-Ce	3,800	4,000
2016	7-303-04	PLスクラブパンツ 9181P-L-Ce	3,800	4,000
2016	7-308-01	PLスクラブパンツ9181P-XS-Wi	3,800	4,000
2016	7-308-02	PLスクラブパンツ 9181P-S-Wi	3,800	4,000
2016	7-308-03	PLスクラブパンツ 9181P-M-Wi	3,800	4,000
2016	7-308-04	PLスクラブパンツ 9181P-L-Wi	3,800	4,000
2016	7-336-01	PLスクラブパンツ9181P-XS-Ro	3,800	4,000
2016	7-336-02	PLスクラブパンツ 9181P-S-Ro	3,800	4,000
2016	7-336-03	PLスクラブパンツ 9181P-M-Ro	3,800	4,000
2016	7-336-04	PLスクラブパンツ 9181P-L-Ro	3,800	4,000
2016	7-247-01	PLスクラブトップス2172-XS-Na	3,800	4,000
2016	7-247-02	PLスクラブトップス 2172-S-Na	3,800	4,000
2016	7-247-03	PLスクラブトップス 2172-M-Na	3,800	4,000
2016	7-247-04	PLスクラブトップス 2172-L-Na	3,800	4,000
2016	7-253-01	PLスクラブトップス2172-XS-Pe	3,800	4,000
2016	7-253-02	PLスクラブトップス 2172-S-Pe	3,800	4,000
2016	7-253-03	PLスクラブトップス 2172-M-Pe	3,800	4,000
2016	7-253-04	PLスクラブトップス 2172-L-Pe	3,800	4,000
2016	7-254-01	PLスクラブトップス2172-XS-Ce	3,800	4,000
2016	7-254-02	PLスクラブトップス 2172-S-Ce	3,800	4,000
2016	7-254-03	PLスクラブトップス 2172-M-Ce	3,800	4,000
2016	7-254-04	PLスクラブトップス 2172-L-Ce	3,800	4,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2016	7-262-01	PLスクラブトップス2172-XS-Wi	3,800	4,000
2016	7-262-02	PLスクラブトップス 2172-S-Wi	3,800	4,000
2016	7-262-03	PLスクラブトップス 2172-M-Wi	3,800	4,000
2016	7-262-04	PLスクラブトップス 2172-L-Wi	3,800	4,000
2016	7-264-01	PLスクラブトップス2172-XS-Ro	3,800	4,000
2016	7-264-02	PLスクラブトップス 2172-S-Ro	3,800	4,000
2016	7-264-03	PLスクラブトップス 2172-M-Ro	3,800	4,000
2016	7-264-04	PLスクラブトップス 2172-L-Ro	3,800	4,000
2016	7-269-01	PLスクラブパンツ9095P-XS-Na	3,800	4,000
2016	7-269-02	PLスクラブパンツ 9095P-S-Na	3,800	4,000
2016	7-269-03	PLスクラブパンツ 9095P-M-Na	3,800	4,000
2016	7-269-04	PLスクラブパンツ 9095P-L-Na	3,800	4,000
2016	7-270-01	PLスクラブパンツ9095P-XS-Pe	3,800	4,000
2016	7-270-02	PLスクラブパンツ 9095P-S-Pe	3,800	4,000
2016	7-270-03	PLスクラブパンツ 9095P-M-Pe	3,800	4,000
2016	7-270-04	PLスクラブパンツ 9095P-L-Pe	3,800	4,000
2016	7-271-01	PLスクラブパンツ9095P-XS-Ce	3,800	4,000
2016	7-271-02	PLスクラブパンツ 9095P-S-Ce	3,800	4,000
2016	7-271-03	PLスクラブパンツ 9095P-M-Ce	3,800	4,000
2016	7-271-04	PLスクラブパンツ 9095P-L-Ce	3,800	4,000
2016	7-292-01	PLスクラブパンツ9095P-XS-Wi	3,800	4,000
2016	7-292-02	PLスクラブパンツ 9095P-S-Wi	3,800	4,000
2016	7-292-03	PLスクラブパンツ 9095P-M-Wi	3,800	4,000
2016	7-292-04	PLスクラブパンツ 9095P-L-Wi	3,800	4,000
2016	7-299-01	PLスクラブパンツ9095P-XS-Ro	3,800	4,000
2016	7-299-02	PLスクラブパンツ 9095P-S-Ro	3,800	4,000
2016	7-299-03	PLスクラブパンツ 9095P-M-Ro	3,800	4,000
2016	7-299-04	PLスクラブパンツ 9095P-L-Ro	3,800	4,000
2017	7-9279-01	メンズ白衣 5103-36	15,900	16,900
2017	7-9279-02	メンズ白衣 5103-38	15,900	16,900
2017	7-9279-03	メンズ白衣 5103-40	15,900	16,900
2017	7-9279-04	メンズ白衣 5103-42	15,900	16,900
2017	7-9278-01	レディース白衣 5102-0	14,900	15,800
2017	7-9278-02	レディース白衣 5102-2	14,900	15,800
2017	7-9278-03	レディース白衣 5102-4	14,900	15,800
2017	7-9278-04	レディース白衣 5102-6	14,900	15,800
2018	7-9274-01	レディース白衣 5161-XS	6,200	6,600
2018	7-9274-02	レディース白衣 5161-S	6,200	6,600
2018	7-9274-03	レディース白衣 5161-M	6,200	6,600
2018	7-9274-04	レディース白衣 5161-L	6,200	6,600
2018	7-9275-01	メンズ白衣 5151-XS	6,200	6,600
2018	7-9275-02	メンズ白衣 5151-S	6,200	6,600
2018	7-9275-03	メンズ白衣 5151-M	6,200	6,600
2018	7-9275-04	メンズ白衣 5151-L	6,200	6,600
2019	7-9273-01	メンズ白衣 5100-XS	7,800	8,300
2019	7-9273-02	メンズ白衣 5100-S	7,800	8,300
2019	7-9273-03	メンズ白衣 5100-M	7,800	8,300
2019	7-9273-04	メンズ白衣 5100-L	7,800	8,300
2019	7-9272-01	レディース白衣 5101-XS	7,800	8,300
2019	7-9272-02	レディース白衣 5101-S	7,800	8,300
2019	7-9272-03	レディース白衣 5101-M	7,800	8,300
2019	7-9272-04	レディース白衣 5101-L	7,800	8,300
2032	7-7184-01	CM772 S メンズコート	9,800	10,200
2032	7-7184-02	CM772 M メンズコート	9,800	10,200
2032	7-7184-03	CM772 L メンズコート	9,800	10,200
2032	7-7184-04	CM772 LL メンズコート	9,800	10,200
2032	7-7184-05	CM772 BL メンズコート	9,800	10,200
2032	7-7183-01	CM702 S レディースコート	9,800	10,200
2032	7-7183-02	CM702 M レディースコート	9,800	10,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2032	7-7183-03	CM702 L レディスコート	9,800	10,200
2032	7-7183-04	CM702 LL レディスコート	9,800	10,200
2032	7-7183-05	CM702 BL レディスコート	9,800	10,200
2034	8-2300-11	予防衣 ホワイト S 852050	2,000	2,300
2034	8-2300-12	予防衣 ホワイト M 852051	2,000	2,300
2034	8-2300-13	予防衣 ホワイト L 852052	2,000	2,300
2034	8-2300-14	予防衣 ホワイト LL 852053	2,000	2,300
2034	8-2300-15	予防衣 ホワイト 3L 852054	2,000	2,300
2034	8-2300-16	予防衣 ホワイト 4L 852055	2,000	2,300
2034	8-2300-17	予防衣 ホワイト 5L 852056	2,000	2,300
2034	8-2301-11	予防衣 ピンク S 852060	2,000	2,300
2034	8-2301-12	予防衣 ピンク M 852061	2,000	2,300
2034	8-2301-13	予防衣 ピンク L 852062	2,000	2,300
2034	8-2301-14	予防衣 ピンク LL 852063	2,000	2,300
2034	8-2301-15	予防衣 ピンク 3L 852064	2,000	2,300
2034	8-2301-16	予防衣 ピンク 4L 852065	2,000	2,300
2034	8-2301-17	予防衣 ピンク 5L 852066	2,000	2,300
2034	8-2302-11	予防衣 サックス S 852070	2,000	2,300
2034	8-2302-12	予防衣 サックス M 852071	2,000	2,300
2034	8-2302-13	予防衣 サックス L 852072	2,000	2,300
2034	8-2302-14	予防衣 サックス LL 852073	2,000	2,300
2034	8-2302-15	予防衣 サックス 3L 852074	2,000	2,300
2034	8-2302-16	予防衣 サックス 4L 852075	2,000	2,300
2034	8-2302-17	予防衣 サックス 5L 852076	2,000	2,300
2034	7-3710-01	予防衣 ミントグリーン S 852080	2,000	2,300
2034	7-3710-02	予防衣 ミントグリーン M 852081	2,000	2,300
2034	7-3710-03	予防衣 ミントグリーン L 852082	2,000	2,300
2034	7-3710-04	予防衣 ミントグリーンLL 852083	2,000	2,300
2034	7-3710-05	予防衣 ミントグリーン3L 852084	2,000	2,300
2034	7-3710-06	予防衣 ミントグリーン4L 852085	2,000	2,300
2034	7-3710-07	予防衣 ミントグリーン5L 852086	2,000	2,300
2043	7-7380-01	DS31FS100ディスポソックス50足	4,980	5,400
2043	8-3578-01	ディスポ靴下 フリー 50足入	3,100	3,400
2044	7-2947-11	サンコークロックス205619白22cm	3,800	4,500
2044	7-2947-12	サンコークロックス205619白23cm	3,800	4,500
2044	7-2947-13	サンコークロックス205619白24cm	3,800	4,500
2044	7-2947-14	サンコークロックス205619白25cm	3,800	4,500
2044	7-2947-15	サンコークロックス205619白26cm	3,800	4,500
2044	7-2947-16	サンコークロックス205619白27cm	3,800	4,500
2044	7-2947-17	サンコークロックス205619白28cm	3,800	4,500
2044	7-2947-18	サンコークロックス205619白29cm	3,800	4,500
2044	7-2947-19	サンコークロックス205619白30cm	3,800	4,500
2044	7-2948-11	サンコークロックス205619黒22cm	3,800	4,500
2044	7-2948-12	サンコークロックス205619黒23cm	3,800	4,500
2044	7-2948-13	サンコークロックス205619黒24cm	3,800	4,500
2044	7-2948-14	サンコークロックス205619黒25cm	3,800	4,500
2044	7-2948-15	サンコークロックス205619黒26cm	3,800	4,500
2044	7-2948-16	サンコークロックス205619黒27cm	3,800	4,500
2044	7-2948-17	サンコークロックス205619黒28cm	3,800	4,500
2044	7-2948-18	サンコークロックス205619黒29cm	3,800	4,500
2044	7-2948-19	サンコークロックス205619黒30cm	3,800	4,500
2045	7-3283-01	クロググライトCLW220	3,600	3,950
2045	7-3283-02	クロググライトCLW230	3,600	3,950
2045	7-3283-03	クロググライトCLW240	3,600	3,950
2045	7-3283-04	クロググライトCLW250	3,600	3,950
2045	7-3283-05	クロググライトCLW260	3,600	3,950
2045	7-3283-06	クロググライトCLW270	3,600	3,950
2045	7-3283-07	クロググライトCLW280	3,600	3,950
2045	7-3284-01	クロググライトCLB220	3,600	3,950

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2045	7-3284-02	クログライトCLB230	3,600	3,950
2045	7-3284-03	クログライトCLB240	3,600	3,950
2045	7-3284-04	クログライトCLB250	3,600	3,950
2045	7-3284-05	クログライトCLB260	3,600	3,950
2045	7-3284-06	クログライトCLB270	3,600	3,950
2045	7-3284-07	クログライトCLB280	3,600	3,950
2048	3-9381-01	クロックス靴 10001-100 W22	4,500	5,000
2048	3-9381-02	クロックス靴 10001-100 W23	4,500	5,000
2048	3-9381-03	クロックス靴 10001-100 W24	4,500	5,000
2048	3-9381-04	クロックス靴 10001-100 W25	4,500	5,000
2048	3-9381-05	クロックス靴 10001-100 W26	4,500	5,000
2048	3-9381-06	クロックス靴 10001-100 W27	4,500	5,000
2048	3-9381-07	クロックス靴 10001-100 W28	4,500	5,000
2048	3-9381-08	クロックス靴 10001-100 W29	4,500	5,000
2048	3-9382-01	クロックス靴 10001-001 B22	4,500	5,000
2048	3-9382-02	クロックス靴 10001-001 B23	4,500	5,000
2048	3-9382-03	クロックス靴 10001-001 B24	4,500	5,000
2048	3-9382-04	クロックス靴 10001-001 B25	4,500	5,000
2048	3-9382-05	クロックス靴 10001-001 B26	4,500	5,000
2048	3-9382-06	クロックス靴 10001-001 B27	4,500	5,000
2048	3-9382-07	クロックス靴 10001-001 B28	4,500	5,000
2048	3-9382-08	クロックス靴 10001-001 B29	4,500	5,000
2048	3-9383-01	クロックス靴 10001-410 N22	4,500	5,000
2048	3-9383-02	クロックス靴 10001-410 N23	4,500	5,000
2048	3-9383-03	クロックス靴 10001-410 N24	4,500	5,000
2048	3-9383-04	クロックス靴 10001-410 N25	4,500	5,000
2048	3-9383-05	クロックス靴 10001-410 N26	4,500	5,000
2048	3-9383-06	クロックス靴 10001-410 N27	4,500	5,000
2048	3-9383-07	クロックス靴 10001-410 N28	4,500	5,000
2048	3-9383-08	クロックス靴 10001-410 N29	4,500	5,000
2055	7-6484-01	RW1001オフホワイトSワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6484-02	RW1001オフホワイトMワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6484-03	RW1001オフホワイトLワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6484-04	RW1001オフホワイトLL サンダル	6,980	7,260
2055	7-6485-01	RW1001ブラックS ワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6485-02	RW1001ブラックM ワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6485-03	RW1001ブラックL ワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6485-04	RW1001ブラックLL ワークサンダル	6,980	7,260
2055	7-6492-01	RW1014オフホワイトSワークサンダル	5,980	6,350
2055	7-6492-02	RW1014オフホワイトMワークサンダル	5,980	6,350
2055	7-6492-03	RW1014オフホワイトLワークサンダル	5,980	6,350
2055	7-6493-01	RW1014ブラックS ワークサンダル	5,980	6,350
2055	7-6493-02	RW1014ブラックM ワークサンダル	5,980	6,350
2055	7-6493-03	RW1014ブラックL ワークサンダル	5,980	6,350
2055	8-7544-01	ドクターサンダル29N 黒 M	8,400	9,400
2055	8-7544-02	ドクターサンダル29N 黒 L	8,400	9,400
2055	8-7544-07	ドクターサンダル29N LL	9,100	10,300
2055	8-7544-13	ドクターサンダル39N 黒 M	8,400	9,400
2055	8-7544-14	ドクターサンダル39N 黒 L	8,400	9,400
2055	8-7544-18	ドクターサンダル39N 黒 LL	9,100	10,300
2056	0-033-01	院内用サンダル女子用 NP-110M	1,300	1,390
2056	0-033-02	院内用サンダル女子用 NL-110M	1,300	1,390
2056	0-033-04	院内用サンダル NP-110LL ピンク	1,300	1,390
2056	0-033-05	院内用サンダル NL-110LL 水色	1,300	1,390
2056	0-034-01	院内用サンダル男子用NB-510L26cm	1,300	1,390
2056	0-034-02	院内用サンダル男子用NB-510LL27cm	1,300	1,390
2056	0-034-03	院内用サンダル NK-510L カーキ	1,300	1,390
2056	0-034-04	院内用サンダル NK-510LL カーキ	1,300	1,390
2057	0-035-02	患者用スリッパ N-709 フリー	1,300	1,370

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2057	7-6764-01	ブルー／前閉じ スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6764-02	グリーン／前閉じ スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6764-03	キャメル／前閉じ スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6764-04	ピンク／前閉じ スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6764-05	ベージュ／前閉じ スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6765-01	ブルー／前開き スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6765-02	グリーン／前開き スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6765-03	キャメル／前開き スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6765-04	ピンク／前開き スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6765-05	ベージュ／前開き スリッパ	1,250	1,300
2057	7-6764-51	ブルー／前閉じ 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6764-52	グリーン／前閉じ 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6764-53	キャメル／前閉じ 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6764-54	ピンク／前閉じ 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6764-55	ベージュ／前閉じ 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6765-51	ブルー／前開き 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6765-52	グリーン／前開き 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6765-53	キャメル／前開き 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6765-54	ピンク／前開き 6足 スリッパ	6,900	7,200
2057	7-6765-55	ベージュ／前開き 6足 スリッパ	6,900	7,200
2058	7-6763-01	抗菌ノーブル ブラウン スリッパ	650	700
2058	7-6763-02	抗菌ノーブル グリーン スリッパ	650	700
2058	7-6763-03	抗菌ノーブル ブルー スリッパ	650	700
2058	7-6763-51	抗菌ノーブル ブラウン 6足 スリッパ	3,600	3,750
2058	7-6763-52	抗菌ノーブル グリーン 6足 スリッパ	3,600	3,750
2058	7-6763-53	抗菌ノーブル ブルー6足 スリッパ	3,600	3,750
2059	8-1346-01	使い捨てスリッパ MT-225	90	100
2059	8-1346-11	使い捨てスリッパ MT-225 20足入	1,500	1,700
2060	8-2590-01	プロシエア使捨てスリッパエコノミ 100足	6,000	7,000
2060	8-2590-02	プロシエア使捨てスリッパスタンダード 50足	5,000	5,900
2062	0-9748-11	ナースウォッチEEPW102NP	4,200	4,600
2063	8-5818-01	ナースウォッチ EW838SC	3,200	3,500
2063	8-5818-02	ナースウォッチ EW838LC	3,200	3,500
2063	8-4162-01	ナースウォッチEW838	3,300	3,600
2064	61-9940-19	T-558 PKクリップ付バイブタイマー	1,280	1,430
2064	61-9940-18	T-558 WTクリップ付バイブタイマー	1,280	1,430
2064	8-1441-01	デジタルタイマー T-307WT	630	730
2065	4-2719-01	AST-MF 多機能デジタルタイマー	1,400	1,500
2065	4-2721-01	AST-10ch 10チャンネルタイマー	2,400	2,600
2065	8-3760-01	防滴タイマーTM-24 ブルー	1,500	1,600
2065	8-3760-02	防滴タイマーTM-24 ピンク	1,500	1,600
2065	8-5824-11	タイマー TM-28LS	1,900	2,000
2066	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,700	2,800
2066	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	28,000	30,000
2066	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	33,000	35,000
2067	0-4394-01	ストップウォッチ 112.7001-00	33,000	35,600
2067	6-9198-01	ストップウォッチ 121.1515-00	27,000	29,000
2067	8-5960-01	ストップウォッチ PC894	1,600	1,700
2067	8-5960-01-20	ストップウォッチPC894 校正証明書付	7,600	7,700
2068	8-5915-01	ストップウォッチ PC396	1,150	1,250
2068	0-1672-01	ナーシングスコープ シングル外 レッド	990	1,050
2068	0-1672-02	ナーシングスコープ シングル外 ピンク	990	1,050
2068	0-1672-03	ナーシングスコープ シングル外 イエロー	990	1,050
2068	0-1672-04	ナーシングスコープ シングル外 ブルー	990	1,050
2068	0-1672-05	ナーシングスコープ シングル外 グリーン	990	1,050
2068	0-1672-06	ナーシングスコープ シングル外 ホワイト	990	1,050
2068	0-1672-07	ナーシングスコープ シングル外 ブラック	990	1,050
2068	0-1672-08	ナーシングスコープシングル外スカイブルー	990	1,050
2068	0-1673-01	ナーシングスコープ ダブル外 レッド	1,400	1,460

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2068	0-1673-02	ナーシングスコープ ダブル外 ピンク	1,400	1,460
2068	0-1673-03	ナーシングスコープ ダブル外 イエロー	1,400	1,460
2068	0-1673-04	ナーシングスコープ ダブル外 ブルー	1,400	1,460
2068	0-1673-05	ナーシングスコープ ダブル外 グリーン	1,400	1,460
2068	0-1673-06	ナーシングスコープ ダブル外 ホワイト	1,400	1,460
2068	0-1673-07	ナーシングスコープ ダブル外 ブラック	1,400	1,460
2068	0-1673-08	ナーシングスコープ ダブル外スカイブルー	1,400	1,460
2071	0-7464-01	ペアン#504 ロイヤル	1,300	1,400
2071	0-7464-02	ペアン#504 マジェンタ	1,300	1,400
2071	0-7464-03	ペアン#504 ティール	1,300	1,400
2077	8-7573-01	リールストラップDY001	340	380
2079	1-5049-01	アルコールチェッカー ALC-D1	3,800	4,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	3-5406-01	E-Mixホモジナイズバッグフィルター付	11,800	12,600
1	6-8672-12	ピペットチップ1045-965 576入	6,500	7,500
1	2-3534-01	サニスペック滅菌バッグSF-2035百枚	3,800	4,180
3	2-3534-01	サニスペック滅菌バッグSF-2035百枚	3,800	4,180
12	2-2632-01	残留油脂検出キット	10,000	12,000
14	1-1918-02	ワイプチェックTE-311N 200本	17,500	20,600
14	1-1918-01	ワイプチェック TE-302 200本	17,500	21,250
14	2-8905-01	微生物拭き取り用スワブ CSC01J	28,800	31,680
15	2-4224-11	ハンドシャーレ HSM-010	1,350	1,550
15	2-4224-61	ハンドシャーレ HSM-100	12,000	13,800
24	2-8971-02	乳酸菌検出用培地 ポリオキシエチレン	2,000	2,200
36	1-7294-01	レジオネラ属菌自主検査キット本体	76,000	90,000
36	1-7294-11	レジオネラ属菌自主検査キット検査キット	21,000	25,000
40	2-3643-01	KYK 高純度精製水 02-101	500	530
40	2-3643-02	KYK 高純度精製水 05-200	2,900	3,300
41	3-5273-03	自動希釈装置505.002	52,000	55,000
41	3-5273-04	自動希釈装置505.003	120,000	130,000
41	3-5273-05	自動希釈装置505.004	65,000	70,000
44	3-5406-01	E-Mixホモジナイズバッグフィルター付	11,800	12,600
44	3-5406-02	E-Mixホモジナイズバッグフィルター無	9,800	10,500
44	2-6391-01	サニスペックテストバッグ フィルタ付	14,500	16,000
44	2-6391-02	サニスペックテストバッグ フィルタ無し	9,300	10,200
44	2-6391-03	サニスペックテストバッグ・ミニフィルタ付	10,000	11,000
44	2-6391-04	サニスペックテストバッグ・エコフィルタ付	12,000	13,000
44	2-6391-06	サニスペックテストバッグソフトフィルタ付	10,000	11,000
44	2-6391-51	テストバッグフィルタ付 500枚×10枚	118,500	130,000
44	2-6391-52	テストバッグフィルタ無 500枚×10枚	90,000	99,000
44	2-6391-53	テストバッグミニフィルタ付 五千枚	85,000	93,000
44	2-6391-54	テストバッグエコフィルタ付 五千枚	105,000	115,000
44	2-6391-56	テストバッグソフトフィルタ付 五千枚	98,600	108,000
44	2-8909-01	ベアリングローラー No. 102 両枠	3,900	4,300
44	2-8909-02	ベアリングローラー No. 400 両枠	7,500	8,200
45	2-5822-04	バッグラック 400 架数10	22,800	25,000
49	2-4208-13	自動分注器 チューブセット561101	31,500	35,500
49	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	31,500	35,500
49	2-4208-14	自動分注器 チューブセット561103	31,500	35,500
49	2-4208-15	自動分注器 チューブセット561104	31,500	35,500
49	2-4208-16	自動分注器 チューブセット561105	31,500	35,500
49	2-4208-17	自動分注器 チューブセット562101	34,600	35,500
49	2-4208-18	自動分注器 チューブセット562102	34,600	38,500
49	2-4208-19	自動分注器 チューブセット562103	34,600	38,500
49	2-4208-20	自動分注器 チューブセット562104	34,600	38,500
49	2-4208-21	自動分注器 チューブセット562105	34,600	38,500
49	2-4208-22	自動分注器 ポンプ用チューブ561301	7,100	8,500
49	2-4208-23	自動分注器 ポンプ用チューブ561302	7,100	8,500
49	2-4208-24	自動分注器 ポンプ用チューブ513011	7,100	8,500
49	2-4208-25	自動分注器 ポンプ用チューブ561304	7,100	8,500
49	2-4208-26	自動分注器 ポンプ用チューブ561305	7,100	8,500
49	2-4208-27	自動分注器 フットペダル	18,000	20,000
49	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	35,800	36,500
49	1-5916-12	チュービングポンプチューブカートリッジH	7,000	7,500
50	2-5386-01	EMサイクルディスペンサー0.2~1ML	58,000	62,200
50	2-5386-02	EMサイクルディスペンサー0.4~2ML	64,200	68,800
50	2-5386-03	EMサイクルディスペンサー 1~5ML	59,300	63,500
50	2-5386-04	EMサイクルディスペンサー 2~10ML	64,200	68,800
50	2-5386-05	EMサイクルディスペンサー 5~30ML	92,800	99,400
50	2-5386-06	EMサイクルディスペンサー10~60ML	89,300	95,700
50	2-450-08	EMマイスタディスペンサー用ボトル2.5	4,500	4,900
50	2-5386-09	接続アダプター A32用 9313521	3,380	3,700
50	2-5386-10	接続アダプター A38用 9313525	3,380	3,700
50	2-5386-11	接続アダプター S40用 9313527	3,380	3,700
51	2-8939-15	シングルコネクタースセット 413003	32,300	33,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
51	2-8939-16	ダブルコネクターセット 414004	34,500	35,800
54	2-6795-01	ヒータ式インキュベータMIR-H263-PJ	260,000	280,000
54	2-6795-02	ヒータ式インキュベータMIR-H163-PJ	210,000	230,000
54	3-4716-01	エコインキュベータINE800	630,000	662,000
55	1-6684-01	クールインキュベーター CN-25C	99,800	105,000
55	1-6684-02	クールインキュベーターSLC-25A	115,000	125,000
56	1-6150-01	クールインキュベータ ICI100	135,000	156,000
56	1-6150-02	クールインキュベーター ICI200	190,000	204,000
56	1-8963-01	クールインキュベーター CN-40A	199,500	215,000
60	1-2185-11	水槽 PP-28	7,900	8,300
60	1-2185-12	水槽 PP-36	8,300	8,700
62	2-1984-01	ウォーターバス BS200	64,000	67,000
62	2-1984-02	ウォーターバス BS401	106,000	111,000
62	2-1984-03	ウォーターバス BS601	129,000	135,000
62	2-1984-04	ウォーターバス BS660	129,000	135,000
62	2-1984-05	ウォーターバス BM500	46,000	48,000
64	1-9593-01	缶石除去剤 オルガゾール10	1,165	1,350
66	2-8258-21	コロニーカウンターGalaxy330	145,600	158,000
66	2-8258-31	コロニーカウンターソフトウェア	15,600	16,700
69	2-5764-01	コロニーカウンターペンタイプ CC-1	10,200	11,800
69	2-7622-01	コロニーカウンター HS120000	39,000	48,400
72	0-8145-01	セミブラレンズ生物顕微鏡 E-136	47,000	49,500
73	1-9645-11	スライドガラス切放・フロストなし 百枚	500	600
73	1-9646-11	スライドガラス縁研磨・フロストなし 百枚	700	780
73	1-9646-12	スライドガラス縁研磨・透明フロスト 百枚	1,000	1,150
73	1-9647-11	スライドガラス縁研磨・ホワイト 100枚	1,400	1,570
73	1-9647-12	スライドガラス縁研磨・オレンジ 100枚	1,400	1,570
73	1-9647-13	スライドガラス縁研磨・イエロー 100枚	1,400	1,570
73	1-9647-14	スライドガラス縁研磨・グリーン 100枚	1,400	1,570
73	1-9647-15	スライドガラス縁研磨・ピンク 100枚	1,400	1,570
73	1-9647-16	スライドガラス縁研磨・ブルー 100枚	1,400	1,570
73	1-3381-01	スライドガラス45°・ホワイト 50枚	1,300	1,420
73	1-3381-02	スライドガラス45°・オレンジ 50枚	1,300	1,420
73	1-3381-03	スライドガラス45°・イエロー 50枚	1,300	1,420
73	1-3381-04	スライドガラス45°・グリーン 50枚	1,300	1,420
73	1-3381-05	スライドガラス45°・ピンク 50枚	1,300	1,420
73	1-3381-06	スライドガラス45°・ブルー 50枚	1,300	1,420
73	1-3382-01	スライドガラス90°・ホワイト 50枚	1,000	1,100
73	1-3382-02	スライドガラス90°・オレンジ 50枚	1,000	1,100
73	1-3382-03	スライドガラス90°・イエロー 50枚	1,000	1,100
73	1-3382-04	スライドガラス90°・グリーン 50枚	1,000	1,100
73	1-3382-05	スライドガラス90°・ピンク 50枚	1,000	1,100
73	1-3382-06	スライドガラス90°・ブルー 50枚	1,000	1,100
73	1-6452-01	プラ製カバーグラス 12-547 千枚	8,900	9,400
73	2-5377-01	スライドボックス 03-448-1 青	1,360	1,400
73	2-5377-02	スライドボックス 03-448-2 緑	1,360	1,400
73	2-5377-03	スライドボックス 03-448-3 赤	1,360	1,400
73	2-5377-04	スライドボックス 03-448-4 黄	1,360	1,400
73	2-5377-05	スライドボックス 03-448-5 白	1,360	1,400
77	1-1598-01	サニスペック滅菌袋SP-2838 百枚	2,600	2,900
77	2-3534-01	サニスペック滅菌バッグSF-2035百枚	3,800	4,180
77	2-2175-01	オートクレープバッグBH5070N	17,250	20,000
77	2-3545-01	サニスペック滅菌バッグ SF-5075	15,000	16,500
77	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,820	4,000
77	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,600	5,900
77	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	9,500	10,000
77	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	12,400	13,100
77	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ01-812-57 百枚	12,200	12,800
77	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ01-812-58 百枚	12,400	13,100
78	3-1489-01	オートクレープ用廃棄バッグS-T 二百枚	12,800	14,100
78	3-1489-02	オートクレープ用廃棄バッグM-T 二百枚	21,000	23,100
78	3-1489-03	オートクレープ用廃棄バッグL-T 二百枚	29,000	31,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
78	7-5322-04	廃棄バッグL用ラック	19,000	20,000
78	7-5322-01	オートクレープ用廃棄バッグ S 200枚	11,000	12,000
78	7-5322-02	オートクレープ用廃棄バッグ M 200枚	18,200	20,000
78	7-5322-03	オートクレープ用廃棄バッグ L 200枚	25,600	28,000
78	7-5322-06	オートクレープ用廃棄バックLL 100枚	19,800	21,800
78	7-5322-04	廃棄バッグL用ラック	19,000	20,000
79	7-5342-01	バイオロジカルインジケータ S3060百	61,000	118,000
80	2-3646-01	殺菌線保管庫 UV-180 白	26,500	28,600
80	2-6390-11	滅菌缶HMK80180N	5,900	7,200
81	5-5684-01	PMPメスフラスコ25ML7560170	1,470	1,540
81	5-5684-12	PMPメスフラスコ 7560175	1,630	1,700
81	5-5684-13	PMPメスフラスコ 7560181	1,840	1,930
81	5-5684-04	メスフラスコ250ML 7560186	2,760	2,890
81	5-5684-05	メスフラスコ500ML7560190	2,870	3,000
81	1-5962-01	メスフラスコ PMP67104	1,600	1,550
81	1-5962-02	メスフラスコ PMP67204	2,200	2,070
81	1-5962-03	メスフラスコ PMP67304	2,400	2,250
81	1-5962-04	メスフラスコ PMP67404	3,000	2,900
81	1-5962-05	メスフラスコ PMP67504	3,200	3,020
82	3-1689-01	PMPメスシリンダー1570	440	560
82	3-1689-02	PMPメスシリンダー1571	620	800
82	3-1689-03	PMPメスシリンダー1572	940	980
82	3-1689-04	PMPメスシリンダー1573	1,160	1,200
82	3-1689-05	PMPメスシリンダー1574	1,700	1,760
82	3-1689-06	PMPメスシリンダー1575	2,450	2,530
82	3-1689-07	PMPメスシリンダー1576	3,550	3,700
82	3-1689-08	PMPメスシリンダー1577	6,400	7,500
85	2-5237-03	VピペットⅡ 紙プラ包装5mL 200本	6,270	6,600
85	2-5237-04	VピペットⅡ 紙プラ包装10mL 200本	6,710	7,050
85	2-5237-05	VピペットⅡ 紙プラ包装25mL 200本	12,100	12,700
85	2-5237-06	ビオラモピペットⅡ紙 プラ50mL 百本	11,000	11,500
85	2-5238-03	ビオラモピペットⅡプラ 5mL 200本	7,260	7,500
85	2-5238-04	ビオラモピペットⅡプラ10mL 200本	8,030	8,250
85	2-5238-05	ビオラモピペットⅡプラ25mL 200本	14,520	15,000
85	2-5238-06	ビオラモピペットⅡプラ 50mL 百本	13,200	13,600
85	5-5354-02	ピペット個包13-676-10G滅菌千本	38,200	40,200
85	5-5354-03	ピペット(1本包装)13-675-3C	22,700	23,900
85	5-5354-04	ピペット(1本包装)13-676-10H	11,700	12,300
85	5-5354-05	ピペット(1本包装)13-676-10J	12,000	12,600
85	5-5354-06	ピペット(1本包装)13-676-10K	28,300	29,800
85	5-5354-07	ピペット(1本包装)13-676-10R	42,200	44,400
85	5-5354-12	ピペット 13-676-10B 千本	36,900	38,800
85	5-5354-13	ピペット 13-675-2C 500本	23,700	24,900
85	5-5354-14	ピペット 13-676-10C 500本	28,800	30,300
85	5-5354-15	ピペット 13-676-10F 500本	30,000	31,600
85	5-5354-16	ピペット 13-676-10M 200本	28,300	29,800
85	5-5354-17	ピペット 13-676-10Q 100本	45,500	47,900
85	1-4654-01	ピペット E-262 1000本	18,700	19,700
85	1-4654-02	ピペット E-222 1000本	13,500	14,200
85	1-4654-03	ピペット E-212 1000本	13,500	14,200
85	1-4654-04	ピペット E-272 1000本	13,500	14,200
85	1-4654-05	ピペット E-231 1000本	33,300	35,000
86	2-7580-01	スポイト(滅菌)2mlGDS2ML 百本	1,300	1,380
86	2-7580-02	スポイト(滅菌)1mlGDS1ML 百本	1,200	1,270
86	2-834-01	ゴムピペッターC43960005DA	980	1,050
86	2-834-02	ゴムピペッターC43960010BL	980	1,050
86	2-834-03	ゴムピペッターC43960015RE	980	1,050
86	2-834-04	ゴムピペッターC43960020YE	980	1,050
86	2-834-05	ゴムピペッターC43960025OR	980	1,050
86	5-3067-01	ゴムピペッター 黒 50ml	1,880	2,100
86	5-3067-02	ゴムピペッター れんが色 50ml	1,880	2,100
86	1-6227-01	シリコンスポイトメスピペット用0.5ml	110	130

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
86	1-6227-02	シリコンスポイト(メスピペット用)1ml	96	110
86	1-6227-03	シリコンスポイト(メスピペット用)2ml	120	140
86	1-6227-04	シリコンスポイト(メスピペット用)3ml	160	180
86	1-6227-05	シリコンスポイト(メスピペット用)5ml	166	190
86	1-6227-06	シリコンスポイト(メスピペット用)10ml	230	270
86	1-6227-07	シリコンスポイト(メスピペット用)20ml	780	900
87	1-7072-11	電動ハンドピペッター 9501白	38,000	45,100
87	1-7072-12	電動ハンドピペッター 9511クリアー	38,000	45,100
87	1-7072-13	電動ハンドピペッター 9521透明青	38,000	45,100
87	1-7072-14	電動ハンドピペッター 9531透明赤	38,000	45,100
87	1-7072-15	電動ハンドピペッター 9541透明緑	38,000	45,100
87	1-7072-21	ウイングスタンド 9069	1,400	1,500
87	2-835-01	ピペットポンプ2ml	1,800	1,900
87	2-835-02	ピペットポンプ10ml	1,800	1,900
87	2-835-03	ピペットポンプ25ml	2,400	2,500
87	2-6363-01	ピペットポンプ F37904-0002	4,100	4,600
87	2-6363-02	ピペットポンプ F37904-0010	4,200	4,700
87	2-6363-03	ピペットポンプ F37904-0025	5,600	6,200
88	2-3598-01	マイクロペットプラス 0.1-2.5 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-02	マイクロペットプラス 0.5-10 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-03	マイクロペットプラス 2-20 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-04	マイクロペットプラス 5-50 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-05	マイクロペットプラス 10-100 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-06	マイクロペットプラス 20-200 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-07	マイクロペットプラス 50-200 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-08	マイクロペットプラス100-1000 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-09	マイクロペットプラス200-1000 μ l	12,000	12,400
88	2-3598-10	マイクロペットプラス1000-5000	12,000	12,400
88	2-3747-01	ピペットスタンド ストレート	5,500	5,700
88	2-3747-02	ピペットスタンド サークル	8,200	8,400
89	2-4634-11	リファレンス 4920000016	42,900	46,300
89	2-4634-12	リファレンス 4920000024	42,900	46,300
89	2-4634-13	リファレンス 4920000032	42,900	46,300
89	2-4634-14	リファレンス 4920000040	42,900	46,300
89	2-4634-15	リファレンス 4920000059	42,900	46,300
89	2-4634-16	リファレンス 4920000067	42,900	46,300
89	2-4634-17	リファレンス 4920000075	42,900	46,300
89	2-4634-18	リファレンス 4920000083	42,900	46,300
89	2-4634-19	リファレンス 4920000091	42,900	46,300
89	2-4634-20	リファレンス 4920000105	42,900	46,300
89	2-4634-21	リファレンス 4920000113	42,900	46,300
90	6-8672-12	ピペットチップ1045-965 576入	6,500	7,500
91	2-5052-01	遠心機CN-1050 本体 ローター無	79,200	92,100
91	2-5052-02	遠心機CN-2060 本体 ローター無	106,700	125,000
91	2-5052-11	遠心機RA1508ローター15ML×8本	53,900	64,600
91	2-5052-12	遠心機RA5004ローター50ML×4本	59,400	70,200
91	2-5052-13	遠心機REA1520 ローター1.5ML	53,900	63,700
92	6-214-08	ビーカー 2000ml	3,750	4,150
92	6-214-09	ビーカー 3000ml	6,100	6,750
92	6-214-10	ビーカー 5000ml	11,000	12,000
92	6-214-21	ビーカー10000ml	26,500	29,500
92	5-5302-01	ビーカー用フタ(ステンレス製) 2L用	1,050	1,250
92	5-5302-02	ビーカー用フタ(ステンレス製) 3L用	1,400	1,620
92	5-5302-03	ビーカー用フタ(ステンレス製) 5L用	1,700	1,860
92	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	16	17
92	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	21	22
92	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	32	35
92	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	39	42
92	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	49	51
92	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	86	91
92	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	183	192
92	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	12,800	13,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
92	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	17,200	18,000
92	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	25,300	26,500
92	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,500	17,300
92	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	10,500	11,000
92	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	7,500	7,900
92	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	17,000	17,800
93	1-4620-11	ニューディスポカップ 10ml (バラ)	9	10
93	1-4620-12	ニューディスポカップ 20ml (バラ)	14	15
93	1-4620-13	ニューディスポカップ 30ml (バラ)	17	18
93	1-4620-14	ニューディスポカップ 50ml (バラ)	18	19
93	1-4620-01	ニューディスポカップ100ml(バラ)	19	22
93	1-4620-03	ニューディスポカップ300ml(バラ)	38	40
93	1-4620-04	ニューディスポカップ500ml(バラ)	54	58
93	1-4620-05	ニューディスポカップ1000ml(バラ)	92	97
93	1-4621-11	ニューディスポカップ 10ml 100入	830	880
93	1-4621-12	ニューディスポカップ 20ml 100入	1,300	1,380
93	1-4621-13	ニューディスポカップ 30ml 100入	1,500	1,580
93	1-4621-14	ニューディスポカップ 50ml 100入	1,700	1,800
93	1-4621-01	ニューディスポカップ100ml 500入	8,200	8,650
93	1-4621-02	ニューディスポカップ200ml 500入	12,400	13,100
93	1-4621-03	ニューディスポカップ300ml 250入	9,000	9,500
93	1-4621-04	ニューディスポカップ500ml 200入	10,300	10,900
93	1-4621-05	ニューディスポカップ1000ml100入	9,000	9,500
93	5-077-01	ディスポカップ 100ml V-100	17	18
93	5-077-02	ディスポカップ 150ml V-150	20	21
93	5-077-03	ディスポカップ 200ml V-200	30	33
93	5-077-04	ディスポカップ 300ml V-300	38	42
93	5-077-05	ディスポカップ 500ml V-500	47	50
93	5-077-06	ディスポカップ 1L V-1000	87	92
93	5-077-07	ディスポカップ 2L V-2000	179	186
93	5-077-11	ディスポカップ 100mL 1000コ入	13,800	15,300
93	5-077-12	ディスポカップ 150mL 1000コ入	17,000	17,900
93	5-077-13	ディスポカップ 200mL 1000コ入	25,800	28,000
93	5-077-14	ディスポカップ 300mL 500コ入	16,600	17,900
93	5-077-15	ディスポカップ 500mL 250コ入	11,000	10,700
93	5-077-16	ディスポカップ 1L 100コ入	8,000	7,900
93	5-077-17	ディスポカップ 2L 100コ入	16,000	15,800
94	6-017-07	三角フラスコ 2000ml	6,500	7,200
94	6-017-08	三角フラスコ 3000ml	7,800	8,800
94	6-017-20	三角フラスコ5000ml	13,000	14,700
94	1-1412-01	三角フラスコ 1460	290	310
94	1-1412-02	三角フラスコ 1461	370	400
94	1-1412-03	三角フラスコ 1462	420	430
94	1-1412-04	三角フラスコ 1463	690	740
94	1-1412-05	三角フラスコ 1464	1,150	1,190
94	1-1412-06	三角フラスコ 1465	1,850	1,970
94	2-075-01	ねじ口瓶丸型白 黒キャップ付 100ml	1,590	1,640
94	2-075-09	ねじ口瓶丸白017200-1502A黒蓋	1,640	1,690
94	2-075-02	ねじ口びん 黒キャップ付 250	1,710	1,790
94	2-075-03	ねじ口びん 黒キャップ付 500	2,140	2,340
94	2-075-10	ねじ口瓶丸白017200-7502A黒蓋	2,410	2,690
94	2-075-04	ねじ口びん 黒キャップ付1000	2,740	2,990
94	2-075-05	ねじ口びん 黒キャップ付2000	7,540	8,290
94	2-075-11	ねじ口瓶丸白017200-35002黒蓋	14,340	16,040
94	2-075-06	耐熱ねじ口びん 黒キャップ付5000	17,900	22,540
94	2-075-07	耐熱ねじ口瓶 黒キャップ 10000ml	38,190	40,040
94	2-076-12	ねじ口瓶丸白017200-2511A赤蓋	1,520	1,640
94	2-076-01	ねじ口びん 赤キャップ付 50	1,940	2,040
94	2-076-02	ねじ口びん 赤キャップ付 100	2,100	2,150
94	2-076-09	ねじ口瓶丸白017200-1501A赤蓋	2,150	2,200
94	2-076-03	ねじ口びん 赤キャップ付 250	2,220	2,300
94	2-076-04	ねじ口びん 赤キャップ付 500	2,650	2,850

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
94	2-076-10	ねじ口瓶丸白017200-7501A赤蓋	2,920	3,200
94	2-076-05	ねじ口びん 赤キャップ付1000	3,250	3,500
94	2-076-06	ねじ口びん 赤キャップ付2000	8,050	8,800
94	2-076-11	ねじ口瓶丸白017200-35001赤蓋	14,850	16,550
94	2-076-07	ねじ口びん 赤キャップ付5000	18,410	23,050
94	2-076-08	ねじ口瓶 赤キャップ 10000ml	38,700	40,550
94	2-077-12	ねじ口瓶丸白017200-25A青蓋	980	1,030
94	2-077-01	ねじ口びん 青キャップ付 50	980	1,030
94	2-077-02	ねじ口びん 青キャップ付 100	980	1,030
94	2-077-09	ねじ口瓶丸白017200-150A青蓋	1,100	1,200
94	2-077-03	ねじ口びん 青キャップ付 250	1,100	1,200
94	2-077-04	ねじ口びん 青キャップ付 500	1,600	1,750
94	2-077-10	ねじ口瓶丸白017200-750A青蓋	1,970	2,150
94	2-077-05	ねじ口びん 青キャップ付1000	2,200	2,400
94	2-077-06	ねじ口びん 青キャップ付2000	7,000	7,650
94	2-077-11	ねじ口瓶丸白017200-3500青蓋	13,800	15,500
94	2-077-07	ねじ口びん 青キャップ付5000	17,500	22,000
94	2-077-08	耐熱ねじ口瓶 青キャップ 10000ml	37,500	39,500
94	2-035-01	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 50ml	1,590	1,690
94	2-035-02	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付100ml	1,590	1,640
94	2-035-09	ねじ口瓶丸白0172001503A透明蓋	1,640	1,690
94	2-035-03	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付250ml	1,710	1,790
94	2-035-04	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付500ml	2,140	2,340
94	2-035-10	ねじ口瓶丸白0172007503A透明蓋	2,410	2,690
94	2-035-05	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 1000	2,740	2,990
94	2-035-06	耐熱ねじ口瓶 透明キャップ付2000ml	7,540	8,290
94	2-035-11	ねじ口瓶丸白01720035003透明蓋	14,340	16,040
94	2-035-07	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 5000	17,900	22,540
94	2-035-08	ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付10000	38,190	40,040
95	4-5031-03	共通摺合わせ広口試薬瓶白色120ml	2,500	2,650
95	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	3,350	3,400
95	4-5031-05	共通摺合わせ広口試薬瓶白色500ml	4,100	4,500
95	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	2,550	2,700
95	4-5032-02	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色60ml	2,700	3,000
95	4-5032-03	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色120ml	4,100	4,200
95	4-5032-04	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色250ml	4,600	5,100
95	4-5032-05	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色500ml	6,500	7,000
95	4-5032-06	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色1000ml	10,700	11,000
95	3-4810-01	メジューム瓶FB-800-100	630	700
95	3-4810-02	メジューム瓶FB-800-250	660	800
95	3-4810-03	メジューム瓶FB-800-500	880	980
95	3-4810-04	メジューム瓶FB-800-1000	1,220	1,300
95	3-4810-05	メジューム瓶FB-800-2000	2,560	4,300
95	3-4810-06	メジューム瓶FB-800-5000	12,600	15,800
95	3-4810-07	メジューム瓶FB-800-10000	28,000	29,500
95	3-4810-08	メジューム瓶FB33182	56,600	59,600
95	3-4810-11	交換用キャップFB0800STDCAP	7,600	8,000
95	3-4810-12	交換用ポアリング02-542-3	2,600	2,700
96	2-4960-01	セーフティボトルQ109F0-024C	580	620
96	2-4960-02	セーフティボトルQ111F0-012C	860	900
96	2-4960-03	セーフティボトルQ113F0-012C	1,100	1,200
96	2-4961-01	セーフティボトルQ109A0-024C	580	620
96	2-4961-02	セーフティボトルQ111A0-024C	860	900
96	2-4961-03	セーフティボトルQ113A0-012C	1,100	1,200
96	2-4962-01	セーフティボトルQ109X-024B	580	620
96	2-4962-02	セーフティボトルQ119X-012B	920	1,000
96	2-4962-03	セーフティボトルQ113X-012B	1,160	1,230
96	1-973-01	セーフティねじ口瓶Q700R-002C	2,310	2,500
96	1-973-02	セーフティねじ口瓶Q700R-003C	2,890	3,100
96	1-973-03	セーフティねじ口瓶Q700R-004C	4,510	4,800
96	2-4918-01	セーフティねじ口瓶Q700R-002A	2,650	2,800
96	2-4918-02	セーフティねじ口瓶Q700R-003A	3,500	3,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
96	2-4918-03	セーフティねじ口瓶Q700R-004A	5,400	5,700
96	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,300	1,350
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	880	920
96	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	960	990
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	880	920
96	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	960	990
96	2-929-01	ジェットボーイSSP-B	380	400
96	2-929-02	ジェットボーイSSP-P	380	400
97	1-4639-02	洗淨瓶 BS型 250ml	160	170
97	1-4639-03	洗淨瓶 BS型 500ml	190	200
97	1-4639-04	洗淨瓶 BS型 1000ml	250	260
101	1-3145-01	ディスポトレー DT-1 500入	4,400	4,600
101	1-3145-02	ディスポトレー DT-2 500入	7,700	7,900
101	1-3145-03	ディスポトレー DT-3 200入	6,700	6,900
101	1-3145-04	ディスポトレー DT-4 100入	5,800	6,000
101	1-3145-05	ディスポトレー DT-5 100入	8,350	8,650
102	3-1587-01	分銅 F-1級500g	19,500	20,900
102	3-1587-02	分銅 F-1級200g	13,800	14,800
102	3-1587-03	分銅 F-1級100g	9,100	9,800
102	3-1587-04	分銅 F-1級50g	6,800	7,300
102	3-1587-05	分銅 F-1級20g	6,400	6,900
102	3-1587-06	分銅 F-1級10g	6,100	6,500
102	3-1587-07	分銅 F-1級5g	6,100	6,500
102	3-1587-08	分銅 F-1級2g	6,100	6,500
102	3-1587-09	分銅 F-1級1g	6,100	6,500
102	3-1587-10	分銅 F-1級500mg	3,660	3,900
102	3-1587-11	分銅 F-1級200mg	3,660	3,900
102	3-1587-12	分銅 F-1級100mg	3,660	3,900
102	3-1587-13	分銅 F-1級50mg	3,660	3,900
102	3-1587-14	分銅 F-1級20mg	3,660	3,900
102	3-1587-15	分銅 F-1級10mg	3,660	3,900
102	3-1587-16	分銅 F-1級5mg	3,660	3,900
102	3-1587-17	分銅 F-1級2mg	3,660	3,900
102	3-1587-18	分銅 F-1級1mg	3,660	3,900
102	3-1586-01	分銅 E-2級500g	33,600	36,000
102	3-1586-02	分銅 E-2級200g	23,200	24,900
102	3-1586-03	分銅 E-2級100g	19,200	20,600
102	3-1586-04	分銅 E-2級50g	12,800	13,700
102	3-1586-05	分銅 E-2級20g	9,700	10,400
102	3-1586-06	分銅 E-2級10g	9,100	9,800
102	3-1586-07	分銅 E-2級5g	9,100	9,800
102	3-1586-08	分銅 E-2級2g	9,100	9,800
102	3-1586-09	分銅 E-2級1g	9,100	9,800
102	3-1586-10	分銅 E-2級500mg	5,150	5,500
102	3-1586-11	分銅 E-2級200mg	5,150	5,500
102	3-1586-12	分銅 E-2級100mg	5,150	5,500
102	3-1586-13	分銅 E-2級50mg	5,150	5,500
102	3-1586-14	分銅 E-2級20mg	5,150	5,500
102	3-1586-15	分銅 E-2級10mg	5,150	5,500
102	3-1586-16	分銅 E-2級5mg	5,150	5,500
102	3-1586-18	分銅 E-2級1mg	5,150	5,500
103	2-9843-01	ポータブル台はかりPB-30	63,800	70,500
103	2-9843-02	ポータブル台はかりPB-60	63,800	70,500
103	2-9843-03	ポータブル台はかりPB-150	63,800	70,500
103	1-1937-01	防水はかり CS-1000WP	17,000	18,200
103	1-1937-02	防水はかり CS-2000WP	17,000	18,200
103	1-1937-03	防水はかり CS-5000WP	17,000	18,200
103	1-1937-04	防水はかり CS-10KWP	17,000	18,200
103	1-1937-05	防水はかり CS-20KWP	17,000	18,200
103	2-9845-01	防塵防水デジタル台秤FW500C-6	63,500	70,000
103	2-9845-02	防塵防水デジタル台秤FW500C-15	63,500	70,000
103	2-9845-03	防塵防水デジタル台秤FW500C-30	63,500	70,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
103	2-9842-01	スタンダード台はかりDBB360-60	46,000	50,400
103	2-9842-02	スタンダード台はかりDBB360-150	46,000	50,400
103	2-9844-01	デジタル台はかりBW-1N-30	75,900	87,500
103	2-9844-02	デジタル台はかりBW-1N-60	80,300	88,700
103	2-9844-03	デジタル台はかりBW-1N-150	83,600	92,300
105	3-4771-01	メンブレンフィルタ11407Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-02	メンブレンフィルタ11406Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-03	メンブレンフィルタ114H6Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-04	メンブレンフィルタ11403Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-05	メンブレンフィルタ13006Z47SCM	23,500	24,500
105	3-4771-06	メンブレンフィルタ13005Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-07	メンブレンフィルタ13004Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-08	メンブレンフィルタ13806Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-09	メンブレンフィルタ13906Z47SCM	23,500	24,000
105	3-4771-10	メンブレンフィルタ139H6Z47SCM	23,500	24,000
106	2-7548-01	マイクロチェックⅡ 4761 50個	22,200	28,500
106	2-7548-02	マイクロチェックⅡ 4762 50個	23,700	28,500
106	2-7548-03	マイクロチェックⅡ 4763 50個	22,200	28,500
106	2-7548-04	マイクロチェックⅡ 4764 50個	22,200	28,500
106	2-7548-05	ゴム栓用アダプター 4701 3個	14,600	17,600
106	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	29,200	31,300
106	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	48,900	52,400
106	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	30,200	32,400
106	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	32,200	34,500
106	2-8387-11	マニフォールド 310-MS	121,000	141,000
108	1-7482-11	マルチエアステーションMAS-1	29,500	31,000
109	2-7838-11	コンパクトドライアスピレータDAS-01	34,000	35,800
109	2-945-01	マルチドライポンプMP-30	53,500	59,000
109	2-945-02	マルチドライポンプMP-60	65,000	74,000
110	2-281-01	フィルターピンセット 399-0001	4,800	5,100
111	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	8,400	8,900
111	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	75,500	79,800
111	6-9742-01	CHICシャーレ90-15 10×50入	9,200	9,650
112	1-8549-01	アズノールシャーレφ40×13.5五百入	4,200	4,400
112	1-8549-02	アズノールシャーレφ55×17 500入	6,400	6,800
112	1-8549-03	アズノールシャーレφ70×15六百入	8,800	9,300
112	1-8549-04	アズノールシャーレφ90×20 500入	10,500	11,000
112	1-8549-05	アズノールシャーレGD90-15-2	10,800	11,400
112	2-4224-11	ハンドシャーレ HSM-010	1,350	1,550
112	2-4224-61	ハンドシャーレ HSM-100	12,000	13,800
114	1-2251-01	遠沈管用自立アダプタ15ml用 10本	1,400	1,470
114	1-2251-02	遠沈管用自立アダプタ50ml用 10本	1,900	2,000
115	1-1600-01	ビオラモマイクロチューブ1.5ml 千本	2,000	2,100
115	1-1600-02	ビオラモマイクロチューブ 2ml 千本	2,940	3,050
115	1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml滅菌250本	2,100	2,200
115	1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 滅菌250本	2,310	2,400
115	2-4118-01	V5mlチューブ VIO-5B 250本	4,730	5,000
115	2-4127-01	ビオラモチューブラック PR-50	1,260	1,330
116	3-4754-01	丸底帯電防止型チューブAS-0150R	2,000	2,400
117	2-1998-01	PPチューブ滅菌34180005D 百本	3,000	3,300
117	2-1998-02	PPチューブ滅菌34180215D 百本	4,000	4,500
117	2-1997-01	PSチューブ滅菌済 34181005D	3,000	3,300
117	2-1997-02	PSチューブ滅菌34184015D 百本	4,000	4,500
118	6-306-01	ダーラム管 ダーラム6 (1000本入)	26,000	28,000
118	6-306-02	ダーラム管 ダーラム7 (1000本入)	27,000	28,000
118	6-306-03	ダーラム管 ダーラム8 (1000本入)	28,000	30,000
118	6-306-04	ダーラム管 ダーラム9 (1000本入)	31,000	33,000
118	6-306-06	ダーラム管 ダーラム6L(1000本入)	26,000	28,000
118	6-306-07	ダーラム管 ダーラム7L(1000本入)	27,000	28,000
118	6-306-05	ダーラム管 ダーラム8L(1000本入)	29,000	31,000
121	6-343-01	シリコ栓 T-10 10入	1,800	1,970
121	6-343-02	シリコ栓 T-12 10入	1,900	2,080

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
121	6-343-03	シリコ栓 T-15 10入	2,050	2,250
121	6-343-04	シリコ栓 T-17 10入	2,150	2,370
121	6-343-05	シリコ栓 T-19 10入	2,200	2,410
121	6-343-06	シリコ栓 T-22 10入	2,300	2,530
121	6-343-07	シリコ栓 T-24 10入	2,950	3,240
121	6-343-18	シリコセン T-28 10個	3,750	4,120
121	6-343-08	シリコ栓 T-32 10入	4,100	4,500
121	6-343-19	シリコセン T-38 10個	7,000	7,690
121	6-343-09	シリコ栓 T-42 10入	11,600	12,800
121	6-343-10	シリコ栓 T-52 10入	12,700	14,000
121	6-343-11	シリコ栓 L-12 10入	1,900	2,080
121	6-343-12	シリコ栓 L-17 10入	2,150	2,370
121	6-343-13	シリコ栓 L-22 10入	2,300	2,530
121	6-343-14	シリコ栓 C-20 10入	2,200	2,410
121	6-343-15	シリコ栓 C-30 10入	2,750	3,020
121	6-343-16	シリコ栓 C-40 10入	3,500	3,840
121	6-343-17	シリコ栓 C-55 10入	4,300	4,720
121	6-343-20	シリコセン C-65 10個	6,800	7,470
123	1-3192-01	ディスポコンラージ棒 SFC-1000	8,300	8,800
123	2-5966-01	SUSコンラージ棒 HKB 10本入り	2,800	3,100
123	2-6389-01	コンラージ棒 HKB2 10入	2,200	2,500
123	2-7979-01	ステンコンラージ棒 HKB3 10本	2,500	2,800
124	2-3846-01	フレアー滅菌器SAS-3000	68,000	71,000
124	2-6388-01	ミニバーナー dragon220	9,000	11,000
124	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	570	610
127	1-9385-21	エコミーホットプレートEHP-170N	27,000	28,000
127	1-9385-22	エコミーホットプレートEHP-250N	37,500	39,500
127	1-9385-23	エコミーホットプレートEHP-400N	59,500	62,500
127	1-5921-01	エコミー電気炉ROP-001	107,000	115,000
127	1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	165,000	178,000
127	1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	248,000	268,000
127	1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	187,000	200,000
127	1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	270,000	298,000
129	1-4602-41	マグネチックスターラー RS-1AN	20,000	21,000
129	1-4604-31	マグネチックスターラーRS-4AN	62,500	65,800
129	1-4605-31	マグネチックスターラーRS-6AN	93,500	98,500
129	1-4606-31	ホットスターラREXIM RSH-1AN	31,500	33,200
129	1-4607-51	ホットスターラREXIM RSH-4AN	93,500	98,500
129	1-4608-41	ホットスターラREXIM RSH-6AN	124,000	130,500
129	2-4990-01	パソリナミニスターラCT-MINI	7,900	8,300
129	2-4990-02	パソリナミニスターラCT-1AT	10,000	10,500
129	2-4990-03	パソリナミニスターラCT-3AT	14,600	15,400
129	2-4990-04	パソリナミニスターラCT-5AT	19,500	20,500
129	2-4989-01	パソリナホットスターラCT-3HAT	29,000	30,500
129	2-4989-02	パソリナホットスターラCT-5HAT	35,000	36,800
130	1-4611-21	試験管ミキサーTRIO HM-1N	25,500	26,800
130	1-4611-22	試験管ミキサーTRIO HM-1FN	31,000	32,500
130	1-4611-23	試験管ミキサーTRIO HM-2N	31,000	32,500
130	1-4611-24	試験管ミキサーTRIO HM-2FN	36,900	38,800
130	1-4206-01	回転子(四弗化エチレン樹脂製)10×4	190	210
130	1-4206-02	回転子(四弗化エチレン樹脂製)15×5	190	210
130	1-4206-03	回転子(四弗化エチレン樹脂製)20×7	190	210
130	1-4206-04	回転子(四弗化エチレン樹脂製)25×8	260	280
130	1-4206-05	回転子(四弗化エチレン樹脂製)30×8	260	290
130	1-4206-06	回転子(四弗化エチレン樹脂製)35×8	290	310
130	1-4206-07	回転子(四弗化エチレン樹脂製)40×8	290	310
130	1-4206-08	回転子(四弗化エチレン樹脂製)45×8	320	350
130	1-4206-09	回転子(四弗化エチレン樹脂製)50×8	320	350
130	1-4206-11	回転子(四弗化エチレン樹脂製)60×8	870	950
130	1-4206-12	回転子(四弗化エチレン樹脂製)70×10	980	1,070
130	1-4206-13	回転子(四弗化エチレン樹脂製)80×10	1,200	1,310
130	1-4206-21	回転子 001. 1910 5個入	910	1,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
130	1-4206-22	回転子 001. 1915 5個入	910	1,000
130	1-4206-23	回転子 001. 1920 5個入	910	1,000
130	1-4206-24	回転子 001. 1925 5個入	1,200	1,300
130	1-4206-25	回転子 001. 1930 5個入	1,200	1,300
130	1-4206-26	回転子 001. 1935 5個入	1,400	1,500
130	1-4206-27	回転子 001. 1940 5個入	1,400	1,500
130	1-4206-28	回転子001. 1945-5 5個入	1,520	1,700
130	1-4206-29	回転子001. 1950-5 5個入	1,520	1,700
130	1-4206-31	回転子001. 1960-5 5個入	4,000	4,300
130	1-4206-32	回転子001. 1970-5 5個入	4,800	5,200
130	1-4206-33	回転子001. 1980-5 5個入	5,800	6,300
130	2-4760-01	オクタゴンカラー攪拌子371090019	720	800
130	2-4760-03	オクタゴンカラー攪拌子371090021	720	800
131	3-3444-01	攪拌機付タンク	183,400	216,000
131	3-3481-01	低残量タンクKCT-50(タンク)	234,400	242,700
131	3-3481-02	低残量タンクKCT-100(タンク)	264,400	272,700
131	3-3481-11	低残量タンクKMC-608 60W	209,000	249,000
131	3-3481-12	低残量タンクKMC-908 90W	209,000	249,000
132	1-9450-05	クラッシャー NR-02	85,000	90,000
132	5-5006-01	ワンダーブレンダー WB-1	96,000	108,000
132	5-5006-11	ワンダーブレンダー 交換用粉碎刃	3,500	4,000
134	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	44,300	48,400
134	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	53,500	56,800
134	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	86,600	91,800
134	1-3176-04	カートリッジ純水器 G-20C	155,000	164,300
134	1-3176-22	カートリッジ純水器 G-5樹脂再生費	9,300	9,700
134	1-3176-23	カートリッジ純水器 G-10樹脂再生費	17,400	18,200
134	1-3176-24	カートリッジ純水器 G-20樹脂再生費	30,100	31,500
134	1-1895-11	純水製造装置前処理カートリッジPWF-1	25,300	27,000
134	1-1895-12	イオン交換カートリッジCPC-S	24,200	25,000
134	1-1895-13	メンブレンフィルターMFRL727	12,400	13,000
134	1-1895-14	純水製造装置タンク用フィルターAVF-1	2,000	2,800
138	3-5409-01	サンプリングバッグEPL-3070 千枚	25,000	30,100
138	3-5409-02	サンプリングバッグEPL-4590 千枚	30,000	36,000
138	3-5409-03	サンプリングバッグEPL-5590 千枚	36,000	43,100
138	3-5409-04	サンプリングバッグEPL-4512 千枚	31,000	37,100
138	3-5409-05	サンプリングバッグEPL-5515 千枚	40,000	47,700
138	3-5409-06	サンプリングバッグEPL-7012 千枚	44,000	52,400
138	3-5410-01	サンプリングバッグEPR-3070 千枚	27,000	32,400
138	3-5410-02	サンプリングバッグEPR-4590 千枚	32,000	38,300
138	3-5410-03	サンプリングバッグEPR-5590 千枚	39,000	46,600
138	3-5410-04	サンプリングバッグEPR-4512 千枚	38,000	45,400
138	3-5410-05	サンプリングバッグEPR-5515 千枚	47,000	56,000
138	3-5410-06	サンプリングバッグEPR-7012 千枚	48,000	57,200
138	3-5411-01	サンプリングバッグ遮光 EPN-4590	31,500	39,700
138	3-5411-02	サンプリングバッグ遮光 EPN-4512	33,400	42,000
138	3-5411-03	サンプリングバッグ遮光 EPN-4515	36,200	45,500
138	3-5412-01	CRサンプリング袋EPL5590S 千袋	53,000	63,100
138	3-5412-02	CRサンプリング袋EPL4512S 千袋	53,000	63,100
138	3-5412-03	CRサンプリング袋EPL5515S 千袋	59,000	70,200
138	3-5412-04	CRサンプリング袋EPL7012S 千袋	66,000	78,400
138	3-5413-01	CRサンプリング袋EPR5590S 千袋	55,000	65,400
138	3-5413-02	CRサンプリング袋EPR4512S 千袋	54,000	64,200
138	3-5413-03	CRサンプリング袋EPR5515S 千袋	61,000	72,500
138	3-5413-04	CRサンプリング袋EPR7012S 千袋	71,000	84,300
138	6-8762-01	ワールパックBOO679WA 五百枚	11,000	12,000
138	6-8762-02	ワールパックBOO736WA 五百枚	15,000	18,000
138	6-8762-03	ナスコワイマルパックバック 1255WA	23,800	27,200
138	1-1749-01	ワールパックB01062WA 五百枚	11,900	14,300
138	1-1749-02	ワールパックB01065WA 五百枚	17,000	20,400
138	1-1749-03	ワールパックB01297WA 五百枚	22,700	26,600
139	2-3259-03	食品検体容器231402 100個	4,600	4,750

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
139	2-3259-01	食品検体容器23213-2 100個	4,900	5,100
139	2-3259-04	食品検体容器23223-2B 100個	7,150	7,400
139	2-7424-01	滅菌4オンスコンテナ 13-711-65	12,300	12,900
140	2-6725-01	ビオラモサンプル採取カップVSC-10	300	320
140	2-6725-51	ビオラモサンプル採取カップVSC-500	12,000	12,600
140	3-5086-01	プラ壺10164	3,500	3,900
140	3-5086-02	プラ壺10165	4,500	5,000
140	3-5086-03	プラ壺10166	7,000	7,700
140	3-5086-04	プラ壺10167	5,200	5,700
140	5-077-31	ディスポカップ 滅菌済 V100ST	1,330	1,360
140	5-077-33	ディスポカップ 滅菌済 V200ST	2,220	2,350
140	5-077-35	ディスポカップ 滅菌済 V500ST	3,330	3,450
140	1-4628-01	PSスクリュ管瓶 SS-5	47	49
140	1-4628-02	PSスクリュ管瓶 SS-10	52	55
140	1-4628-03	PSスクリュ管瓶 SS-15	63	66
140	1-4628-04	PSスクリュ管瓶 SS-25	75	79
140	1-4628-05	PSスクリュ管瓶 SS-50	110	115
140	1-4628-06	PSスクリュ管瓶 SS-100	180	190
140	1-4628-07	PSスクリュ管瓶 SS-250	330	350
140	1-4628-11	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-5 百本	4,230	4,450
140	1-4628-12	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-10百本	4,730	4,950
140	1-4628-13	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-15百本	5,720	6,000
140	1-4628-14	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-25百本	6,820	7,150
140	1-4628-15	PSスクリュ管瓶(ケース)SS-50百本	9,900	10,500
140	1-4628-16	PSスクリュ管瓶SS100 50本	7,920	8,300
140	1-4628-17	PSスクリュ管瓶SS-250 20本	5,940	6,250
142	1-4532-01	ステンレスバット蓋付き(仲子入り)3ツ入	3,750	3,950
142	1-4532-02	ステンレスバット蓋付き(仲子入)4ツ入長	4,800	5,050
142	1-4532-03	ステンレスバット蓋付き(仲子入)4ツ入角	4,800	5,050
142	1-4532-04	ステンレスバット蓋付き(仲子入)8ツ入角	8,550	9,000
144	1-8650-01	氷温パック ハード350	700	780
144	1-8650-02	氷温パック ハード750	900	990
144	1-8650-03	氷温パック ハード1000	1,200	1,330
144	1-8650-05	氷温パック ソフト500	800	890
144	1-8650-06	氷温パック HW-300	600	660
145	2-7442-01	検査用ハサミ TE-2007	1,400	1,600
146	9-890-01	ラボランスプーン 150mm 11本入	1,300	1,600
146	9-890-02	ラボランスプーン 165mm 11本入	1,400	1,700
146	9-890-03	ラボランスプーン 180mm 11本入	2,100	2,600
146	9-890-04	ラボランスプーン 210mm 11本入	3,100	3,600
146	2-3421-01	ディスポ計量スプーン No. 1	1,600	1,800
146	2-3421-02	ディスポ計量スプーン No. 2	2,800	3,100
146	2-3421-03	ディスポ計量スプーン No. 3	2,800	3,100
146	2-3421-04	ディスポ計量スプーン No. 4	2,000	2,200
146	3-3439-01	ディスポ滅菌スプーン14-375-254	32,500	34,200
146	3-3439-02	ディスポ滅菌スプーン14-375-255	33,200	34,900
146	3-3439-03	ディスポ滅菌スプーン14-375-256	30,000	31,600
146	3-3439-04	ディスポ滅菌スプーン14-375-257	27,700	29,200
146	9-891-01	ラボランスパーテル180mm 平 11本	1,900	2,300
146	9-891-02	ラボランスパーテル150mm丸細 11本	1,400	1,700
146	9-891-03	ラボランスパーテル180mm丸細 11本	1,900	2,300
146	9-891-04	ラボランスパーテル210mm丸細 11本	2,300	2,800
146	9-891-05	ラボランスパーテル240mm丸細 11本	5,800	7,000
146	9-891-06	ラボランスパーテル180mm丸太 11本	3,400	4,100
146	1-9404-01	マイクロパーテル150mm10本×10袋	2,400	2,500
146	1-9404-02	マイクロパーテル180mm10本×10袋	2,600	2,700
146	3-3438-01	滅菌スパチュラ14-375-253	19,000	20,000
147	6-460-01	ホットハンド 大 シリコーンゴム製	1,750	1,900
147	6-460-02	ホットハンド 中 シリコーンゴム製	1,750	1,900
147	6-460-03	ホットハンド 小 シリコーンゴム製	1,200	1,300
147	6-460-04	ホットハンド F シリコーンゴム製	750	850
148	9-869-01	ラボランシリコンチューブ 0.5×1	1,000	1,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
148	9-869-02	ラボランシリコンチューブ 1×2 11M	1,000	1,300
148	9-869-03	ラボランシリコンチューブ 1×3 11M	1,100	1,400
148	9-869-04	ラボランシリコンチューブ 2×3 11M	1,100	1,400
148	9-869-05	ラボランシリコンチューブ 2×4 11M	1,300	1,600
148	9-869-06	ラボランシリコンチューブ 3×5 11M	1,500	1,700
148	9-869-07	ラボランシリコンチューブ 4×6 11M	1,700	2,100
148	9-869-08	ラボランシリコンチューブ 5×7 11M	2,200	2,800
148	9-869-09	ラボランシリコンチューブ 5×9 11M	4,500	5,500
148	9-869-10	ラボランシリコンチューブ5×11 11M	10,000	12,100
148	9-869-11	ラボランシリコンチューブ 6×8 11M	2,300	2,900
148	9-869-12	ラボランシリコンチューブ6×10 11M	6,000	7,300
148	9-869-13	ラボランシリコンチューブ6×12 11M	9,500	11,500
148	9-869-14	ラボランシリコンチューブ6×15 11M	19,500	23,600
148	9-869-15	ラボランシリコンチューブ 7×9 11M	2,600	3,200
148	9-869-16	ラボランシリコンチューブ7×10 11M	4,300	5,300
148	9-869-17	ラボランシリコンチューブ8×10 11M	4,500	5,500
148	9-869-18	ラボランシリコンチューブ8×11 11M	5,200	6,300
148	9-869-19	ラボランシリコンチューブ8×12 11M	9,000	10,900
148	9-869-20	ラボランシリコンチューブ9×12 11M	5,000	6,100
148	9-869-21	ラボランシリコンチューブ9×15 11M	20,000	24,200
148	9-869-22	ラボランシリコンチューブ 10×13	5,500	6,700
148	9-869-23	ラボランシリコンチューブ 10×14	8,500	10,400
148	9-869-25	ラボランシリコンチューブ 12×16	9,500	11,500
148	9-869-26	ラボランシリコンチューブ 12×18	19,500	23,600
148	9-869-24	ラボランシリコンチューブ 15×20	15,000	18,200
148	6-655-01	ローラーランプ KT4.5 レッド	360	380
148	6-655-02	ローラーランプ KT-6 イエロー	590	620
148	6-655-03	ローラーランプ KT-10 ブルー	610	640
148	6-655-04	ローラーランプ KT-14 レッド	640	680
148	6-652-02	ホースバンド 27-18	130	190
148	6-652-03	ホースバンド 34-22	140	200
148	6-652-04	ホースバンド 40-28	150	210
148	6-652-05	ホースバンド 53-39	170	240
150	6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,800	3,900
151	2-6122-01	マルチタイマー TM-30	2,200	2,300
151	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,700	2,800
151	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,200	3,300
152	2-3597-01	ミツビシホイル 200mm×50m	820	970
152	2-3597-02	ミツビシホイル 250mm×50m	980	1,160
152	2-3597-03	ミツビシホイル 300mm×50m	1,100	1,300
152	6-713-05	アルミホイル ミニ50	1,140	1,200
152	6-713-10	アルミホイル お徳用20	640	680
152	6-713-01	アルミホイルジャンボ 25	800	850
152	6-713-06	アルミホイル 厚形25	1,140	1,200
152	6-713-02	アルミホイルジャンボ 50	1,580	1,680
152	6-713-07	アルミホイル 厚形50	2,060	2,180
152	6-713-03	アルミホイルジャンボ 100	3,120	3,290
152	6-713-04	アルミホイルスーパーワイド	1,600	1,680
152	6-713-12	アルミホイル 超厚形30スーパーワイド	2,700	2,840
152	2-4682-01	アイホイル5	450	480
152	2-4682-02	アイホイル10	800	870
153	5-5378-11	アイワイプ ステンレスケース 300	5,200	6,000
155	4-113-01	ステン水切りセット	8,700	10,100
156	1-1628-01	超音波洗浄器AS12GTU	49,500	54,500
156	1-1628-02	超音波洗浄器AS22GTU	88,000	96,000
156	1-1628-03	超音波洗浄器AS33GTU	115,000	125,000
156	1-1628-04	超音波洗浄器AS52GTU	148,000	161,000
156	1-1628-05	超音波洗浄器AS72GTU	203,000	221,000
156	1-1628-06	超音波洗浄器AS82GTU	247,000	269,000
156	1-1628-07	超音波洗浄器AS83GTU	319,000	346,000
156	2-5132-01	超音波洗浄器AS12GTU バスケット	6,600	8,600
156	2-5132-02	超音波洗浄器AS22GTU バスケット	8,350	10,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
156	2-5132-03	超音波洗浄器AS33GTU バスケット	10,100	12,000
156	2-5132-04	超音波洗浄器AS52GTU バスケット	12,200	15,200
156	2-5132-05	超音波洗浄器AS72GTU バスケット	13,900	17,000
156	2-5132-06	超音波洗浄器AS82GTU バスケット	16,700	20,000
156	2-5132-07	超音波洗浄器AS83GTU バスケット	20,500	25,000
158	2-9412-01	アズラボ白衣 男性用AL-MSD S	4,600	5,300
158	2-9412-02	アズラボ白衣 男性用AL-MSD M	4,600	5,300
158	2-9412-03	アズラボ白衣 男性用AL-MSD L	4,600	5,300
158	2-9412-04	アズラボ白衣 男性用AL-MSD LL	4,600	5,300
158	2-9412-05	アズラボ白衣 男性用AL-MSD 3L	4,600	5,300
158	2-9413-01	アズラボ白衣 男性用AL-MWD S	4,600	5,300
158	2-9413-02	アズラボ白衣 男性用AL-MWD M	4,600	5,300
158	2-9413-03	アズラボ白衣 男性用AL-MWD L	4,600	5,300
158	2-9413-04	アズラボ白衣 男性用AL-MWD LL	4,600	5,300
158	2-9413-05	アズラボ白衣 男性用AL-MWD 3L	4,600	5,300
158	2-9414-01	アズラボ白衣 女性用AL-FSD S	4,500	5,100
158	2-9414-02	アズラボ白衣 女性用AL-FSD M	4,500	5,100
158	2-9414-03	アズラボ白衣 女性用AL-FSD L	4,500	5,100
158	2-9414-04	アズラボ白衣 女性用AL-FSD LL	4,500	5,100
158	2-9415-01	アズラボ白衣 女性用AL-FWD S	4,500	5,100
158	2-9415-02	アズラボ白衣 女性用AL-FWD M	4,500	5,100
158	2-9415-03	アズラボ白衣 女性用AL-FWD L	4,500	5,100
158	2-9415-04	アズラボ白衣 女性用AL-FWD LL	4,500	5,100
158	1-3283-01	アズラボ白衣 男性用AL-MS S	4,000	4,600
158	1-3283-02	アズラボ白衣 男性用AL-MS M	4,000	4,600
158	1-3283-03	アズラボ白衣 男性用AL-MS L	4,000	4,600
158	1-3283-04	アズラボ白衣 男性用AL-MS LL	4,000	4,600
158	1-3283-05	アズラボ白衣 男性用AL-MS 3L	4,000	4,600
158	1-3284-01	アズラボ白衣 男性用AL-MW S	4,200	4,800
158	1-3284-02	アズラボ白衣 男性用AL-MW M	4,200	4,800
158	1-3284-03	アズラボ白衣 男性用AL-MW L	4,200	4,800
158	1-3284-04	アズラボ白衣 男性用AL-MW LL	4,200	4,800
158	1-3284-05	アズラボ白衣 男性用AL-MW 3L	4,200	4,800
158	1-3281-01	アズラボ白衣 女性用AL-FS S	4,000	4,600
158	1-3281-02	アズラボ白衣 女性用AL-FS M	4,000	4,600
158	1-3281-03	アズラボ白衣 女性用AL-FS L	4,000	4,600
158	1-3281-04	アズラボ白衣 女性用AL-FS LL	4,000	4,600
158	1-3282-01	アズラボ白衣 女性用AL-FW S	4,200	4,800
158	1-3282-02	アズラボ白衣 女性用AL-FW M	4,200	4,800
158	1-3282-03	アズラボ白衣 女性用AL-FW L	4,200	4,800
158	1-3282-04	アズラボ白衣 女性用AL-FW LL	4,200	4,800
160	2-6341-11	検査用ウェア 長袖 FX70949 S	5,400	5,500
160	2-6341-12	検査用ウェア 長袖 FX70949 M	5,400	5,500
160	2-6341-13	検査用ウェア 長袖 FX70949 L	5,400	5,500
160	2-6341-14	検査用ウェア 長袖 FX70949 LL	5,400	5,500
160	2-6341-15	検査用ウェア 長袖 FX70949 XL	5,400	5,500
160	2-9397-01	実習白衣 男性用JH-MS S	2,900	3,200
160	2-9397-02	実習白衣 男性用JH-MS M	2,900	3,200
160	2-9397-03	実習白衣 男性用JH-MS L	2,900	3,200
160	2-9397-04	実習白衣 男性用JH-MS LL	2,900	3,200
160	2-9397-05	実習白衣 男性用JH-MS 3L	2,900	3,200
160	2-9398-02	実習白衣 男性用JH-MW M	3,000	3,300
160	2-9398-03	実習白衣 男性用JH-MW L	3,000	3,300
160	2-9398-04	実習白衣 男性用JH-MW LL	3,000	3,300
160	2-9398-05	実習白衣 男性用JH-MW 3L	3,000	3,300
160	2-9399-01	実習白衣 女性用JH-FS S	2,900	3,200
160	2-9399-02	実習白衣 女性用JH-FS M	2,900	3,200
160	2-9399-03	実習白衣 女性用JH-FS L	2,900	3,200
160	2-9399-04	実習白衣 女性用JH-FS LL	2,900	3,200
160	2-9400-01	実習白衣 女性用JH-FW S	3,000	3,300
160	2-9400-02	実習白衣 女性用JH-FW M	3,000	3,300
160	2-9400-03	実習白衣 女性用JH-FW L	3,000	3,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
160	2-9400-04	実習白衣 女性用JH-FW LL	3,000	3,300
162	2-3557-11	中央実験台 HBO-1812W	454,000	523,000
162	2-3557-12	中央実験台 HBO-1815W	513,000	591,000
162	2-3557-13	中央実験台 HBO-2412W	609,000	647,000
162	2-3557-14	中央実験台 HBO-2415W	584,000	672,000
162	2-3557-15	中央実験台 HBO-3012W	687,000	790,000
162	2-3557-16	中央実験台 HBO-3015W	723,000	832,000
162	2-3557-17	中央実験台 HBO-3612W	858,000	988,000
162	2-3557-18	中央実験台 HBO-3615W	902,000	1,038,000
162	3-4194-01	サイド実験台 HTO-975W	126,000	144,000
162	3-4194-02	サイド実験台 HTO-1275W	147,000	169,000
162	3-4194-03	サイド実験台 HTO-1575W	187,000	215,000
162	3-4194-04	サイド実験台 HTO-1875W	254,000	290,000
162	3-4195-01	サイド実験台 HTO-990W	163,000	182,000
162	3-4195-02	サイド実験台 HTO-1290W	195,000	224,000
162	3-4195-03	サイド実験台 HTO-1590W	238,000	273,000
162	3-4195-04	サイド実験台 HTO-1890W	320,000	369,000
162	3-1285-11	作業台 KSD-1275W	129,000	150,000
162	3-1285-12	作業台 KSD-1575W	155,000	178,000
162	3-1285-13	作業台 KSD-1875W	189,000	215,000
162	3-1285-14	作業台 KSD-2475W	258,000	295,000
163	3-1287-11	流し台 DWE-975	225,000	259,000
163	3-1287-12	流し台 DWE-1275	282,000	324,000
163	3-1287-13	流し台 DWE-1575	316,000	370,000
163	3-1287-14	流し台 DWE-1875	340,000	391,000
164	3-5838-06	移動式ユニット 1L 本体グレー	16,000	33,800
166	1-9191-01	ポリ化粧板作業台 AE-0945	19,000	21,900
166	1-9191-02	ポリ化粧板作業台 AE-0960	19,200	22,100
166	1-9191-03	ポリ化粧板作業台 AE-0975	21,600	24,900
166	1-9191-04	ポリ化粧板作業台 AE-1260	23,500	27,100
166	1-9191-05	ポリ化粧板作業台 AE-1200	24,600	28,300
166	1-9191-06	ポリ化粧板作業台 AE-1209	26,100	30,000
166	1-9191-07	ポリ化粧板作業台 AE-1560	26,500	30,500
166	1-9191-08	ポリ化粧板作業台 AE-1500	27,600	31,800
166	1-9191-09	ポリ化粧板作業台 AE-1509	30,400	35,000
166	1-9191-10	ポリ化粧板作業台 AE-1860	28,700	33,000
166	1-9191-11	ポリ化粧板作業台 AE-1800	30,000	34,500
166	1-9191-12	ポリ化粧板作業台 AE-1809	33,100	38,100
166	2-964-01	ポリ化粧板作業台AE-0945W	19,000	21,900
166	2-964-02	ポリ化粧板作業台AE-0960W	19,200	22,100
166	2-964-03	ポリ化粧板作業台AE-0975W	21,600	24,900
166	2-964-04	ポリ化粧板作業台AE-1260W	23,500	27,100
166	2-964-05	ポリ化粧板作業台AE-1200W	24,600	28,300
166	2-964-06	ポリ化粧板作業台AE-1209W	26,100	30,000
166	2-964-07	ポリ化粧板作業台AE-1560W	26,500	30,500
166	2-964-08	ポリ化粧板作業台AE-1500W	27,600	31,800
166	2-964-09	ポリ化粧板作業台AE-1509W	30,400	35,000
166	2-964-10	ポリ化粧板作業台AE-1860W	28,700	33,000
166	2-964-11	ポリ化粧板作業台AE-1800W	30,000	34,500
166	2-964-12	ポリ化粧板作業台AE-1809W	33,100	38,100
172	3-3390-01	ESCO安全キャビネットAC2-2J7	1,030,000	1,050,000
172	3-3390-02	ESCO安全キャビネットAC2-3N7	1,150,000	1,170,000
172	3-3390-03	ESCO安全キャビネットAC2-4N7	1,200,000	1,220,000
172	3-3390-04	ESCO安全キャビネットAC2-5N7	1,400,000	1,420,000
172	3-3390-05	ESCO安全キャビネットAC2-6N7	1,450,000	1,470,000
173	1-6634-01	流し台(一槽水切付) FAS-T-94	88,000	102,000
173	1-6634-03	流し台(一槽水切付) FAS-T-96	110,000	123,000
173	1-6634-04	流し台(一槽水切付) FAS-T-126	118,000	134,000
173	2-7597-01	流し台(電気温水器付) XJ900セット	356,000	370,000
173	2-7597-02	流し台(電気温水器付)XJ1200セット	375,000	390,000
174	1-1612-22	スーパードライイングシェルフDSHS-AS	58,000	71,600
174	1-1612-21	スーパードライイングシェルフDS-S-AS	85,000	98,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
174	1-1612-12	DS-HS用吊り下げ棚板メッシュマット	4,500	5,200
174	1-1612-11	DS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット)	6,000	7,000
174	1-1612-13	DS-QD・迅速乾燥装置	88,000	95,000
174	1-1612-14	DS-HS用棚板(メッシュマット)	4,500	5,300
174	1-1612-15	DS-S用棚板(メッシュマット)	6,000	7,000
174	1-1612-16	DS-HS交換用ビニールカーテン	8,500	11,200
174	1-1612-17	DS-S交換用ビニールカーテン	11,000	13,000
174	1-4712-11	クリーンカバーシェルフCC-09FAD	130,000	136,000
174	1-4712-12	クリーンカバーシェルフCC-12FAD	145,000	151,000
174	1-4712-13	クリーンカバーシェルフCC-15FAD	187,000	193,000
179	1-066-22	ポリカデシケーター 241型	11,500	12,200
179	1-066-14	ポリカデシケーター 301型	21,500	22,700
179	1-7315-01	シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青	1,400	1,500
180	1-1434-01	ステンレス保管庫 ACS-750K	124,500	143,000
180	1-1434-02	ステンレス保管庫 ACS-900K	141,200	163,000
180	1-1434-03	ステンレス保管庫 ACS-1200K	166,000	192,000
180	1-1434-04	ステンレス保管庫 ACS-1500K	174,000	202,000
180	1-1434-05	ステンレス保管庫 ACS-1800K	197,400	229,000
180	1-1434-06	ステンレス保管庫 ACS-750H	153,100	177,000
180	1-1434-07	ステンレス保管庫 ACS-900H	169,600	196,000
180	1-1434-08	ステンレス保管庫 ACS-1200H	206,100	239,000
180	1-1434-09	ステンレス保管庫 ACS-1500H	225,400	262,000
180	1-1434-10	ステンレス保管庫 ACS-1800H	254,200	296,000
180	1-1435-01	ステンレス保管庫 ACS-750KG	157,600	157,000
180	1-1435-02	ステンレス保管庫 ACS-900KG	175,800	179,000
180	1-1435-03	ステンレス保管庫 ACS-1200KG	203,800	214,000
180	1-1435-04	ステンレス保管庫 ACS-1500KG	214,700	228,000
180	1-1435-05	ステンレス保管庫 ACS-1800KG	241,400	261,000
180	1-1435-06	ステンレス保管庫 ACS-750HG	186,100	190,000
180	1-1435-07	ステンレス保管庫 ACS-900HG	204,500	213,000
180	1-1435-08	ステンレス保管庫 ACS-1200HG	243,800	261,000
180	1-1435-09	ステンレス保管庫 ACS-1500HG	266,100	289,000
180	1-1435-10	ステンレス保管庫 ACS-1800HG	298,200	328,000
186	2-7480-01	SK250WP II 用センサSWP II 01 M	9,000	9,500
186	2-7480-02	SK250WP II 用センサSWP II 02 M	9,000	9,500
186	2-7480-03	SK250WP II 用センサSWP II 04 M	11,000	11,600
186	2-7480-04	SK250WP II 用センサSWP II 05 M	13,000	13,700
186	2-7480-05	SK250WP II 用センサSWP II 06 M	12,000	12,600
186	2-7480-06	温度計用プローブSWP II -07	9,000	9,500
186	2-7480-07	温度計用プローブSWP II -08	13,000	13,700
186	2-7480-08	ステンレスセンサ SWP II -09	10,500	11,000
186	2-7480-09	ステンレスセンサ SWP II -10	12,000	12,600
189	2-8987-11	防水型中心温度計 0560・1113	4,400	4,600
190	2-7227-01	食品用防水型中心温度計	8,100	8,500
191	2-7269-01	食品用放射温度計 SK-8920	11,900	12,500
193	1-610-01	赤液棒状温度計 -100~+50℃	4,000	4,370
193	1-610-02	赤液棒状温度計 -80~+50℃	2,660	3,000
193	1-610-03	赤液棒状温度計 -70~+50℃	1,830	2,100
193	1-610-05	赤液棒状温度計 -50~+50℃	1,230	1,300
193	1-610-06	赤液棒状温度計 -40~+50℃	840	910
193	1-610-07	赤液棒状温度計 -30~+105℃	650	690
193	1-610-08	赤液棒状温度計 -30~+50℃	570	600
193	1-610-09	赤液棒状温度計 -20~+100℃	330	340
193	1-610-10	赤液棒状温度計 -20~+105℃	490	520
193	1-610-11	赤液棒状温度計 -20~+50℃	480	510
193	1-610-12	赤液棒状温度計 -5~+105℃	430	450
193	1-610-13	赤液棒状温度計 0~+50℃	430	450
193	1-610-14	赤液棒状温度計 0~+100℃	280	300
193	1-610-15	赤液棒状温度計 0~+150℃	740	780
193	1-610-16	赤液棒状温度計 0~+200℃	750	790
193	2-7270-01	バイメタル温度計BM-R-75 寸胴鍋用	12,100	14,500
194	1-622-11	パルマII型湿度計 温度計付	7,500	10,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
195	1-1752-01	温湿度計A-230-W	1,700	1,930
195	1-1752-02	温湿度計A-230-P	1,700	1,930
195	1-1752-03	温湿度計A-230-B	1,700	1,930
195	2-3507-01	デジタル温湿度計 PC-5400TRH	7,000	7,400
197	1-5840-31	データミニ 温湿度ロガー LR5001	26,000	33,100
197	1-5840-32	データミニ 温度ロガー LR5011	15,000	19,100
197	1-5840-33	データミニ 温度ロガー LR5021	29,000	37,000
197	1-5840-46	データミニ データコレクタ LR5092	39,000	45,500
197	1-5840-47	データミニ 通信アダプタ LR5091	4,000	4,700
198	3-4761-01	USB温度ロガー0572・1843	16,000	17,000
198	3-4760-01	USB温度ロガー0572・1844	28,000	29,000
198	3-4762-01	クラウド温度温湿度ロガー0572・2031	20,000	21,000
198	3-4762-02	クラウド温度温湿度ロガー0572・2034	40,000	42,000
198	3-4759-01	USB温湿度衝撃ロガー0572・1846	41,000	43,000
199	3-5373-01	ワンタイムロガー1個入	2,200	2,300
199	3-5373-11	ワンタイムロガー10個入	20,000	21,000
199	3-4749-01	使い切り温度ロガー CTL-01PDF	3,800	4,180
200	2-2665-01	温度データロガーKT-155F	9,800	10,800
200	2-2665-02	温湿度データロガーKT-255F	10,800	13,800
200	2-2665-03	温度データロガーKT-155FP	11,800	12,800
200	2-2665-05	NFCウォッチロガーKT-175F	7,800	8,800
200	2-2665-06	NFCウォッチロガーKT-275F	9,800	12,800
200	2-2658-04	データロガーKT-255U(温度・湿度)	13,800	16,800
207	2-8989-01	デジタル食用油テスター0563・2750	66,000	68,000
208	3-4719-01	pHメーター本体 HI2002-01	81,000	83,000
208	2-9880-11	pH複合電極 HI11310	28,000	29,000
208	3-4719-11	pH複合電極 FC2020	35,000	36,000
208	3-4719-12	pH複合電極 FC2100	37,000	38,000
208	3-4719-13	pH複合電極 FC2320	43,000	44,000
208	3-4719-14	pH複合電極 HI 10480	39,500	40,500
208	2-3500-01	卓上型pH計 SK-650PH	62,000	65,000
208	2-3500-12	補充型センサー 640S-1	25,800	27,100
208	2-3500-13	投げ込み型センサー 640S-2	33,300	35,000
208	2-9880-01	pH・EC・DOメータHI2020-01	92,000	94,000
208	2-9880-02	pH・EC・DOメータHI2030-01	132,000	134,000
208	2-9880-03	pH・EC・DOメータHI2040-01	132,000	134,000
208	2-9880-11	pH複合電極 HI11310	28,000	29,000
208	2-9880-12	pH複合電極 HI11311	32,000	33,000
208	2-9880-13	pH複合電極 HI12300	21,000	22,000
208	2-9880-14	pH複合電極 HI12301	23,000	24,000
208	2-9880-15	pH複合電極 HI10530	35,000	36,000
208	2-9880-16	pH複合電極 HI10430	36,000	37,000
208	2-9880-17	EC電極 HI763100	67,000	68,000
208	2-9880-18	DO電極 HI764080	67,000	68,000
210	3-4720-01	酸度/pH測定器HI 84532	180,000	183,000
210	3-4720-02	酸度/pH測定器HI 84529	180,000	183,000
210	2-6358-01	パーソナルpH計 PH71-11JAA	78,000	80,500
210	2-6358-02	パーソナルpH計 PH72-21JAA	85,000	87,700
210	2-6358-11	予備電極 PH72SN-11-AA	24,000	24,800
210	2-6358-12	予備電極 PH72SN-21-AA	24,000	24,800
210	2-6358-13	ORP電極 OR72SN-41-AA	26,000	26,900
210	2-6358-14	pH電極 PH72SN-32-AA	26,000	26,800
210	2-6358-15	pH電極 PH72SN-33-AA	26,000	26,800
211	1-2815-01	防水ポータブルPHメーターAS700	33,000	35,000
211	1-2815-11	交換用電極201T-S	11,200	12,000
211	1-2815-12	交換用ORP電極301PT-1	14,700	15,800
211	2-5973-11	交換用センサー PHP-31	11,000	11,600
211	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	36,700	39,000
212	1-4094-21	ラコムテスターpH計 pHTestr10	16,800	19,000
212	1-4094-22	ラコムテスターpH計 pHTestr20	18,800	21,000
212	1-4094-24	電極 PHSENSOR03DJ	8,800	10,000
212	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	32,000	34,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
213	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	35,400	37,000
213	1-6319-01	pH計比較電極内部液K9020XU8袋入	4,120	4,300
213	1-6319-02	pH計比較電極内部液K9084LP6本入	5,560	5,700
213	1-6913-01	pH標準液 K9084KF(PH4)	930	960
213	1-6913-02	pH標準液 K9084KG(pH7)	930	960
213	1-6913-03	pH標準液 K9084KH(pH9)	930	960
213	1-6913-04	pH標準液K9084LL(pH4)6本入	5,360	5,500
213	1-6913-05	pH標準液K9084LM(pH7)6本入	5,360	5,500
213	1-6913-06	pH標準液K9084LN(pH9)6本入	5,360	5,500
213	1-6318-01	pH標準緩衝剤 K9020XA(pH4)	4,120	4,300
213	1-6318-02	pH標準緩衝剤 K9020XB(pH7)	4,120	4,300
213	1-6318-03	pH標準緩衝剤 K9020XC(pH9)	4,120	4,300
214	1-709-11	導電率計校正用溶液KCL-1800	2,700	2,900
221	1-3226-11	全濃度域用試薬 HI 93735-0	23,200	24,500
221	1-3226-12	低濃度域用試薬 HI 93735-00	8,000	8,400
221	1-3226-13	中濃度域用試薬 HI 93735-01	8,000	8,400
221	1-3226-14	高濃度域用試薬 HI 93735-02	8,000	8,400
221	1-3226-15	測定用ガラスセルHI731331 4個	4,400	4,500
221	1-3226-16	セル用キャップ HI731335 4個	2,500	2,600
223	2-5975-01	ラピッドDPD試薬 25g	4,800	5,000
223	2-5975-03	ラピッドDPDタブレット 100錠	2,500	2,600
223	2-5975-04	ラピッドDPDタブレット-ES 100個	2,300	2,400
224	2-8917-11	遊離塩素粉試薬HI93701-01 百回	4,000	4,200
224	2-8917-12	遊離塩素粉試薬HI93701-03三百回	11,200	11,600
224	2-8917-14	全塩素粉末試薬 HI 93711-01	4,000	4,200
224	2-8917-15	全塩素粉末試薬 HI 93711-03	11,200	11,600
224	2-8917-19	セル用洗浄液 HI 93703-50	4,800	4,900
234	1-8871-01	ソックスレー脂肪抽出器032080-01	30,000	35,000
235	6-522-01	ステンスプーン 3本組	480	590
235	6-593-09	フッ素ゴムチューブ 9×12	4,600	5,520
241	1-2901-01	アズラボ 標準石英セルQ-24	9,000	9,600
241	1-2901-02	アズラボ 標準石英セルQ-44	9,000	9,600
241	1-2902-04	アズラボ石英セル 2面透明Q-104	5,000	5,300
241	1-2901-05	アズラボ 標準石英セルQ-114	15,500	16,600
241	1-2901-03	アズラボ 標準石英セルQ-204	12,000	12,800
241	1-2901-04	アズラボ 標準石英セルQ-214	17,000	18,200
241	1-2901-06	アズラボ 標準石英セルQ-244	14,000	15,000
241	1-2901-07	アズラボ 標準石英セルQ-264	14,000	15,000
241	1-2902-01	アズラボ石英セル 2面透明Q-101	11,000	11,800
241	1-2902-02	アズラボ石英セル 2面透明Q-102	11,000	11,800
241	1-2902-03	アズラボ石英セル 2面透明Q-103	10,000	10,700
241	1-2902-04	アズラボ石英セル 2面透明Q-104	5,000	5,300
241	1-2902-05	アズラボ石英セル 2面透明Q-105	12,500	13,400
241	1-2902-06	アズラボ石英セル 2面透明Q-106	14,000	15,000
241	1-2902-07	アズラボ石英セル 2面透明Q-107	16,500	17,700
241	1-2902-08	アズラボ石英セル 2面透明Q-108	15,500	16,600
241	1-2902-09	アズラボ石英セル 2面透明Q-109	32,000	34,300
241	1-2871-01	アズラボ ガラスセルG-101	2,600	2,800
241	1-2871-02	アズラボ ガラスセルG-102	2,300	2,500
241	1-2871-03	アズラボ ガラスセルG-103	1,500	1,600
241	1-2871-04	アズラボ ガラスセルG-104	1,150	1,200
241	1-2871-05	アズラボ ガラスセルG-105	1,800	1,900
241	1-2871-06	アズラボ ガラスセルG-106	2,200	2,300
241	1-2871-07	アズラボ ガラスセルG-107	2,300	2,500
241	1-2871-08	アズラボ ガラスセルG-108	2,800	3,000
241	1-2871-09	アズラボ ガラスセルG-109	5,600	6,000
242	2-4755-01	キュペットラック 18520-0000	3,450	3,800
245	9-070-01	気体採取器セット GV-100S	20,000	23,000
245	9-070-02	気体採取器セット GV-100LS	21,500	24,500
245	9-070-11	気体採取器セット GV-110S	24,000	27,000
245	9-800-17	検知管 3L	2,000	2,200
245	9-800-16	検知管 3La	2,000	2,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
245	9-800-15	検知管 3M	2,000	2,200
245	9-800-57	検知管 14M	2,000	2,200
245	9-800-58	検知管 14L	2,000	2,200
245	9-800-56	検知管 138	2,300	2,500
245	9-800-64	検知管 8La	2,000	2,200
245	9-802-40	検知管 8HH	2,300	2,500
245	9-807-09	検知管 8LL	2,700	2,900
245	9-801-41	検知管 11L	2,700	2,900
245	9-801-66	検知管 2H	2,000	2,200
245	9-801-67	検知管 2L	2,000	2,200
245	9-802-08	検知管 91	2,000	2,200
245	9-802-09	検知管 91L	2,000	2,200
245	9-807-29	検知管 91LL	2,000	2,200
245	9-802-25	検知管 71	2,000	2,200
245	9-802-31	検知管 4H	2,000	2,200
245	9-802-33	検知管 4L	2,000	2,200
245	9-802-34	検知管 4LL	2,000	2,200
245	9-802-39	検知管 4HM	2,000	2,200
245	9-802-46	検知管 4LT	2,700	2,900
245	9-807-01	検知管 4LK	2,000	2,200
245	9-802-32	検知管 4M	2,000	2,200
245	9-801-54	検知管 132M	2,000	2,200
245	9-800-62	検知管 132L	2,000	2,200
245	9-800-69	検知管 81	2,000	2,200
245	9-802-84	検知管 81L	2,000	2,200
245	9-800-07	検知管 92	2,000	2,200
245	9-805-09	検知管 92L	2,000	2,200
245	9-807-15	検知管 92M	2,000	2,200
245	9-800-11	検知管 180	2,000	2,200
245	9-800-91	検知管 31B	2,700	2,900
245	9-801-58	検知管 122	2,000	2,200
245	9-802-44	検知管 122L	2,000	2,200
245	9-800-47	検知管 163L	2,000	2,200
245	9-802-71	検知管 70L	2,700	2,900
245	9-801-84	検知管 17	2,000	2,200
245	9-800-36	検知管 112	2,000	2,200
245	9-800-37	検知管 112L	2,300	2,500
245	9-801-72	検知管 13	2,000	2,200
245	9-802-77	検知管 53	2,700	2,900
245	9-800-66	検知管 18L	2,300	2,500
245	9-801-31	検知管 6	2,000	2,200
245	9-801-94	検知管 180L	2,000	2,200
245	9-801-63	検知管 5Lb	2,000	2,200
245	9-802-18	検知管 111L	2,300	2,500
245	9-802-65	検知管 32	2,700	2,900
245	9-800-39	検知管 131La	2,000	2,200
245	9-800-33	検知管 10	2,000	2,200
245	9-802-45	検知管 2HT	2,700	2,900
245	9-800-09	検知管 151L	2,000	2,200
253	61-0065-12	手持屈折計SK-100R	13,500	16,000
253	61-0065-13	手持屈折計SK-101R	14,400	17,000
253	61-0065-14	手持屈折計SK-102R	15,300	18,000
253	61-0065-15	手持屈折計SK-104R	16,200	19,000
253	61-0065-16	手持屈折計SK-106R	10,800	13,000
253	61-0065-17	手持屈折計SK-107R	10,800	13,000
253	61-0065-18	手持屈折計SK-109R	12,600	15,000
253	61-0065-19	手持屈折計SK-200R	13,500	16,000
253	61-0065-20	手持屈折計SK-201R	13,500	16,000
253	61-0065-21	手持屈折計SK-202R	18,000	21,000
253	61-0096-88	手持屈折計Rシリーズ採光板	810	1,000
255	3-5440-01	光学式屈折計45-01	39,000	52,000
255	3-5440-02	光学式屈折計45-02	39,000	52,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
255	3-5440-04	光学式屈折計45-03	39,000	52,000
255	3-5440-05	光学式屈折計45-08	39,000	52,000
255	3-5440-06	光学式屈折計45-05	39,000	52,000
255	3-5440-07	光学式屈折計45-06	39,000	52,000
255	3-5440-08	光学式屈折計45-65	46,000	56,000
257	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	312,000	330,000
262	1-3183-11	アルミレー 角型 S-1 100入	8,280	8,700
262	1-3183-12	アルミレー 角型 S-2 100入	7,820	8,200
262	1-3183-14	アルミレー 角型 S-4 100入	12,100	12,700
262	1-3183-05	アルミレー角型 S-5 100入	11,600	12,200
262	1-3182-11	アルミレー 丸型 R-120 100入	10,500	11,100
262	1-3182-12	アルミレー 丸型 R-140 100入	10,600	11,200
263	3-4812-01	スクリーキャップテスターDTXS-2N	160,500	166,500
263	3-4812-02	スクリーキャップテスターDTXS-5N	160,500	166,500
263	3-4812-03	スクリーキャップテスターDTXS-10N	165,500	171,500
263	3-4812-04	スクリーキャップテスターDTXA-2N	170,500	176,500
263	3-4812-05	スクリーキャップテスターDTXA-5N	170,500	176,500
263	3-4812-06	スクリーキャップテスターDTXA-10N	175,500	181,500
263	3-4813-01	電動トルクスタンドMTS-10N	330,000	354,000
263	3-4813-02	電動トルクスタンドMTS-10N-L	335,000	359,000
263	3-4813-03	電動トルクスタンドMTS-10N-2L	340,000	364,000
263	3-4813-11	電動トルクスタンドMT-TB	82,000	84,000
266	3-5439-01	ハンディシーラーUSBタイプ	1,900	2,200
267	1-3254-01	アズラボクリーンポリ袋1号 500枚	4,600	4,800
267	1-3254-02	アズラボクリーンポリ袋2号 250枚	3,800	4,000
267	1-3254-03	アズラボクリーンポリ袋3号 200枚	4,800	5,000
267	1-3254-04	アズラボクリーンポリ袋4号 100枚	3,300	3,500
267	1-3254-05	アズラボクリーンポリ袋5号 100枚	4,400	4,600
267	1-3254-06	アズラボクリーンポリ袋6号 100枚	5,400	5,700
267	1-3254-07	アズラボクリーンポリ袋7号 50枚	3,300	3,500
267	1-3254-08	アズラボクリーンポリ袋8号 50枚	11,600	12,200
268	3-4803-01	真空袋GT-1525 100枚入	850	900
268	3-4803-02	真空袋GT-2030 100枚入	1,300	1,380
268	3-4803-03	真空袋GT-3040 100枚入	2,500	2,640
268	3-4804-01	真空袋XS-1525 100枚入	1,100	1,160
268	3-4804-02	真空袋XS-2030	1,700	1,800
268	3-4804-03	真空袋XS-3040	3,800	4,000
269	2-3128-19	43002315 フタル酸塩pH4. 01	1,200	1,400
269	2-3128-20	43002325 中性りん酸pH6. 86	1,200	1,400
269	2-3128-21	43002335 ホウ酸塩pH9. 18	1,200	1,400
270	2-3647-01	試薬 500ml酢酸 010-00125	950	1,000
270	2-3647-02	試薬500mlアセトン010-00265	940	1,000
270	2-3647-05	試薬 酢酸アンモニウム010-01935	1,450	1,700
270	2-3647-13	試薬 酢酸ブチル 020-02395	950	1,250
270	2-3647-14	試薬 n-ブタノール 020-02485	1,100	1,200
270	2-3647-18	試薬 500gシヨ糖 190-00035	1,300	1,400
270	2-3647-23	試薬リン酸水素二Na無水19003145	1,800	2,000
270	2-3647-28	試薬 n-ヘキサン 080-00335	990	1,050
270	2-3647-31	試薬 塩化Mg・6水和130-00185	1,200	1,500
270	2-3647-42	試薬 石油エーテル 160-01005	1,070	1,180
270	2-3647-45	試薬リン酸二水素カリウム16004035	1,750	1,850
270	2-3647-49	試薬 リン酸水素二K 160-04175	1,700	2,000
270	2-3647-52	試薬 2-プロパノール160-04905	990	1,050
270	2-3647-55	試薬 酢酸Na 無水 190-01335	1,550	1,650
270	2-3647-56	試薬 酢酸Na・3水和190-01305	1,200	1,300
270	2-3647-61	リン酸二水素Na・2水和19003095	1,650	1,750
270	2-3647-65	試薬硫酸ナトリウム無水190-03675	1,350	1,400
270	2-3647-73	試薬 500g粉末亜鉛260-00085	1,500	2,300
270	2-3127-18	ジメチルスルホキシド 040-01585	1,400	1,600
270	2-3127-19	1,4-ジオキサソ 040-01785	1,350	1,500
270	2-3127-22	石油ベンジン特級 160-00955	970	1,000
270	2-3127-23	りん酸特級160-01695	1,600	1,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
270	2-3127-24	プロピレングリコール 160-05015	1,400	1,500
270	2-3127-26	りん酸三Na12水和 190-03185	1,600	1,700
270	2-3127-28	テトラヒドロフラン 200-00445	1,450	1,550
270	3-4763-06	りん酸二水素カリウム47005285	1,850	2,100
270	3-4763-12	こはく酸47006525	1,800	2,000
271	2-8862-21	サニエコ粘着マット 450×900	11,900	12,500
271	2-8862-22	サニエコ粘着マット 600×900	14,950	15,700
271	2-8862-23	サニエコ粘着マット 600×1200	18,900	19,800
271	2-8863-21	サニエコ抗菌粘着マット 450×900	13,200	13,500
271	2-8863-22	サニエコ抗菌粘着マット 600×900	16,450	16,800
271	2-8863-23	サニエコ抗菌粘着マット 600×1200	20,900	21,300
272	1-4250-71	APクリーンマット 強粘着 4590	17,300	18,200
272	1-4250-72	APクリーンマット 強粘着 6090	21,800	23,000
272	1-4250-73	APクリーンマット 強粘着 60120	31,000	32,600
272	1-4731-73	APクリーンマット 中粘着 4590白	17,250	18,200
272	1-4731-71	APクリーンマット 中粘着 6090白	21,900	23,000
272	1-4731-72	APクリーンマット 中粘着 60120白	31,000	32,600
272	1-5116-74	APクリーンマット 中粘着 3870青	13,200	13,900
272	1-5116-71	APクリーンマット 中粘着 4590青	17,300	18,200
272	1-5116-72	APクリーンマット 中粘着 6090青	21,800	23,000
272	1-5116-73	APクリーンマット 中粘着 60120青	31,000	32,600
272	1-4737-71	AP帯電防止粘着マット 4590 白	19,600	20,600
272	1-4737-72	AP帯電防止粘着マット 6090 白	24,100	25,300
272	1-4737-73	AP帯電防止粘着マット 60120 白	33,300	35,000
272	1-4737-74	AP帯電防止粘着マット 4590 青	19,600	20,600
272	1-4737-75	AP帯電防止粘着マット 6090 青	24,100	25,300
272	1-4737-76	AP帯電防止粘着マット 60120 青	33,300	35,000
272	1-3933-71	AP抗菌粘着マット 4590	11,700	12,000
272	1-3933-72	AP抗菌粘着マット 6090	13,100	13,500
272	1-3933-73	AP抗菌粘着マット 60120	18,600	19,200
274	3-4778-01	粘着ローラーBR15-5016V	8,000	8,500
274	3-4778-11	粘着ローラーBR15-5016V-S	6,500	7,000
274	3-4779-01	粘着ローラーHR15-5010V	4,000	4,400
274	3-4779-02	粘着ローラーHR15-5016V	5,000	5,500
278	2-2148-11	APエアージャワー用粘着シート	2,870	2,960
279	3-5418-01	透明ウエストポーチMKB-T1	2,300	2,500
280	2-3550-11	除電ブレード 交換用ひも	61,000	66,700
280	2-7751-01	カーテンシート 透明ブルー巾200mm	21,000	24,500
280	2-7751-02	カーテンシート透明ブルー巾300mm	31,500	36,800
280	2-7751-03	カーテンシート防虫用イエロー巾200mm	21,000	24,500
280	2-7751-04	カーテンシート防虫用イエロー巾300mm	31,500	36,800
285	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-B	500	600
285	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-W	500	600
285	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-R	500	600
285	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-B	750	800
285	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-W	750	800
285	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-R	750	800
285	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	650	700
285	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	650	700
285	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	650	700
285	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	1,100	1,200
285	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	1,100	1,200
285	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	1,100	1,200
285	3-5470-01	シリコンスクレイパーMP-SS-H 赤	5,050	6,500
285	3-5470-02	シリコンスクレイパーMP-LS-H 赤	4,980	6,700
285	3-5470-03	シリコンスクレイパーMP-LS-R 赤	4,980	6,700
285	3-5470-04	シリコンスクレイパーMP-LL-H 赤	5,880	7,900
285	3-5470-05	シリコンスクレイパーMP-LL-R 赤	5,880	7,900
285	3-5471-01	シリコンスクレイパーMP-SS-H 黄	5,050	6,500
285	3-5471-02	シリコンスクレイパーMP-LS-H 黄	4,980	6,700
285	3-5471-03	シリコンスクレイパーMP-LS-R 黄	4,980	6,700
285	3-5471-04	シリコンスクレイパーMP-LL-H 黄	5,880	7,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
285	3-5471-05	シリコンスクレイパーMP-LL-R 黄	5,880	7,900
285	3-5472-01	シリコンスクレイパーMP-SS-H 緑	5,050	6,500
285	3-5472-02	シリコンスクレイパーMP-LS-H 緑	4,980	6,700
285	3-5472-03	シリコンスクレイパーMP-LS-R 緑	4,980	6,700
285	3-5472-04	シリコンスクレイパーMP-LL-H 緑	5,880	7,900
285	3-5472-05	シリコンスクレイパーMP-LL-R 緑	5,880	7,900
286	3-5463-01	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 黒	3,000	4,400
286	3-5463-02	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 青	3,400	5,000
286	3-5463-03	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 赤	3,400	5,000
286	3-5463-04	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 黄	3,400	5,000
286	3-5463-05	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 緑	3,400	5,000
286	3-5464-01	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 黒	4,000	5,500
286	3-5464-02	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 青	4,550	6,000
286	3-5464-03	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 赤	4,550	6,000
286	3-5464-04	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 黄	4,550	6,000
286	3-5464-05	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 緑	4,550	6,000
286	3-5465-01	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 黒	4,800	6,200
286	3-5465-02	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 青	5,650	7,300
286	3-5465-03	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 赤	5,650	7,300
286	3-5465-04	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 黄	5,650	7,300
286	3-5465-05	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 緑	5,650	7,300
286	3-4939-01	メタルディテクトHANDスコップ500B	850	1,000
286	3-4939-02	メタルディテクトHANDスコップ500W	850	1,000
286	3-4939-03	メタルディテクトHANDスコップ500R	850	1,000
286	3-4939-04	メタルディテクトHANDスコップ1000B	1,300	1,400
286	3-4939-05	メタルディテクトHANDスコップ1000W	1,300	1,400
286	3-4939-06	メタルディテクトHANDスコップ1000R	1,300	1,400
286	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	17,000	18,100
286	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	17,000	18,100
286	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	18,500	19,700
286	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	18,500	19,700
288	2-7417-21	異物混入防止ボールペン 黒 10本	1,200	1,380
289	2-932-01	静電気除去ブローア-SIB-1DC	30,000	32,000
289	2-932-02	静電気除去ブローア-SIB-10DC	37,000	39,000
294	2-7433-05	防虫対策用ブラシ BF6-HSSY 1M	4,550	5,000
294	2-7433-06	防虫対策用ブラシ BF6-HSSY 5M	19,200	21,200
294	2-7433-09	防虫対策用ブラシBF6-HSS 1M	4,500	5,000
294	2-7433-10	防虫対策用ブラシBF6-HSS 5M	19,200	21,200
302	2-3436-01	ニトリル手袋 516 L	2,200	2,000
302	2-3436-02	ニトリル手袋 516 M	2,200	2,000
302	2-3436-03	ニトリル手袋 516 S	2,200	2,000
302	2-3436-04	ニトリル手袋 516 SS	2,200	2,000
304	6-9730-01	サニール手袋エコロジーL 2百枚	1,650	1,760
304	6-9730-02	サニール手袋エコロジーM 2百枚	1,650	1,760
304	6-9730-03	サニール手袋エコロジーS 2百枚	1,650	1,760
304	6-9730-04	サニール手袋エコロジー青L 200枚	1,650	1,760
304	6-9730-05	サニール手袋エコロジー青M 200枚	1,650	1,760
304	6-9730-06	サニール手袋エコロジー青S 200枚	1,650	1,760
304	6-9730-51	サニール手袋エコロジーL白 ケース売	42,000	45,000
304	6-9730-52	サニール手袋エコロジーM白 ケース売	42,000	45,000
304	6-9730-53	サニール手袋エコロジーS白 ケース売	42,000	45,000
304	6-9730-54	サニール手袋エコロジーL青 ケース売	42,000	45,000
304	6-9730-55	サニール手袋エコロジーM青 ケース売	42,000	45,000
304	6-9730-56	サニール手袋エコロジーS青 ケース売	42,000	45,000
305	2-4972-01	ポリエチレン手袋エコノミーL 100枚	210	230
305	2-4972-02	ポリエチレン手袋エコノミーM 100枚	210	230
305	2-4972-03	ポリエチレン手袋エコノミーS 100枚	210	230
305	2-4973-01	ポリエチレン手袋スタンダードL 100枚	280	300
305	2-4973-02	ポリエチレン手袋スタンダードM 100枚	280	300
305	2-4973-03	ポリエチレン手袋スタンダードS 100枚	280	300
305	2-4974-01	ポリエチレン手袋ヘビーL 100枚	330	350
305	2-4974-02	ポリエチレン手袋ヘビーM 100枚	330	350

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
305	2-4974-03	ポリエチレン手袋ヘビーS 100枚	330	350
305	2-4975-01	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスL百枚	220	250
305	2-4975-02	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスM百枚	220	250
305	2-4975-03	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスS百枚	220	250
305	2-4976-01	PE手袋スタンダード外エンボスL 百枚	280	300
305	2-4976-02	PE手袋スタンダード外エンボスM 百枚	280	300
305	2-4976-03	PE手袋スタンダード外エンボスS 百枚	280	300
305	2-4977-01	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスL 百枚	350	370
305	2-4977-02	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスM 百枚	350	370
305	2-4977-03	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボスS	350	370
307	2-8574-11	ポリエチロング手袋 600mm1000枚	34,200	37,800
307	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,650	2,800
307	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,650	2,800
307	8-1054-11	サニメントロング手袋エンボス無 L 百枚	2,200	2,350
307	8-1054-12	サニメントロング手袋エンボス無 M 百枚	2,200	2,350
307	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,200	3,450
308	6-937-04	腕カバー付き厚手No. 14OLVlt1双	1,080	1,160
308	6-937-02	腕カバー付き厚手No. 14OMPnk1双	1,080	1,160
309	6-8620-01	熱水安全手袋 フリーサイズ	8,750	9,000
311	1-547-04	アズピュア綿スムス手袋マチ無 S 12双	1,500	1,830
311	1-547-03	アズピュア綿スムス手袋マチ無 M 12双	1,500	1,830
311	1-547-02	アズピュア綿スムス手袋マチ無 L 12双	1,500	1,830
311	1-547-01	アズピュア綿スムス手袋マチ無LL 12双	1,500	1,830
311	1-548-04	アズピュア綿スムス手袋マチ付 S 12双	2,000	2,360
311	1-548-03	アズピュア綿スムス手袋マチ付 M 12双	2,000	2,360
311	1-548-02	アズピュア綿スムス手袋マチ付 L 12双	2,000	2,360
311	1-548-01	アズピュア綿スムス手袋マチ付LL 12双	2,000	2,360
311	8-1066-01	下ばき手袋 10双入 NO830	1,280	1,330
311	1-4293-01	APインナー手袋フリーミドルカット10双	1,780	2,100
311	1-4294-01	アズピュアインナー手袋指先有りS 10双	1,600	1,870
311	1-4294-02	アズピュアインナー手袋指先有りM 10双	1,600	1,870
311	1-4294-03	アズピュアインナー手袋指先有りL 10双	1,600	1,870
311	1-4294-04	アズピュアインナー手袋指先有LL 10双	1,600	1,870
313	2-8576-11	腕カバー クリア 1000枚	15,900	17,600
317	8-5671-01	フード PA1338H(ホワイトM)	3,200	3,600
317	8-5671-02	フード PA1338H(ホワイトL)	3,200	3,600
317	8-5671-03	マスク(異物混入防止タイプ)PA2380	2,200	2,300
320	2-2204-01	ハサップキャップインナーKB411Q6S	850	890
320	2-2204-02	ハサップキャップインナーKB411Q6M	850	890
320	2-2204-03	ハサップキャップインナーKB411Q6L	850	890
320	2-2206-01	ハサップキャップインナKB411Q6BS	900	1,050
320	2-2206-02	ハサップキャップインナKB411Q6BM	900	1,050
320	2-2206-03	ハサップキャップインナKB411Q6BL	900	1,050
324	0-1517-01	ナビガードエプロン ホワイト 50枚入	980	1,050
327	7-1084-01	おうとくりん防護品キット	590	610
327	7-1084-02	おうとくりん吸収シート入り	920	960
327	2-8921-02	感染症防護対策用キット ICK-3 M	5,310	5,350
327	2-8921-03	感染症防護対策用キット ICK-3 L	5,310	5,350
327	2-8921-04	感染症防護対策用キット ICK-3 XL	5,310	5,350
328	2-7066-01	ジャケット FX70740R男女兼用 S	3,300	3,600
328	2-7066-02	ジャケット FX70740R男女兼用 M	3,300	3,600
328	2-7066-03	ジャケット FX70740R男女兼用 L	3,300	3,600
328	2-7066-04	ジャケットFX70740R男女兼用 LL	3,300	3,600
328	2-7066-05	ジャケットFX70740R男女兼用 3L	3,300	3,600
328	2-7066-06	ジャケットFX70740R男女兼用 4L	3,300	3,600
328	2-7066-07	ジャケットFX70740R男女兼用 5L	3,300	3,600
328	2-7067-01	パンツ FX70746S 男性用 S	3,200	3,600
328	2-7067-02	パンツ FX70746S 男性用 M	3,200	3,600
328	2-7067-03	パンツ FX70746S 男性用 L	3,200	3,600
328	2-7067-04	パンツ FX70746S 男性用 LL	3,200	3,600
328	2-7067-05	パンツ FX70746S 男性用 XL	3,200	3,600
328	2-7067-06	パンツ FX70746S 男性用 4L	3,200	3,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
328	2-7067-07	パンツ FX70746S 男性用 5L	3,200	3,600
328	2-7068-01	パンツ FX70748S 女性用 S	3,200	3,600
328	2-7068-02	パンツ FX70748S 女性用 M	3,200	3,600
328	2-7068-03	パンツ FX70748S 女性用 L	3,200	3,600
328	2-7068-04	パンツ FX70748S 女性用 2L	3,200	3,600
328	2-7068-05	パンツ FX70748S 女性用 3L	3,200	3,600
328	2-7068-06	パンツ FX70748S 女性用 4L	3,200	3,600
328	2-7068-07	パンツ FX70748S 女性用 5L	3,200	3,600
329	2-8669-01	ジャケットFX70961R S ホワイト	4,400	4,700
329	2-8669-02	ジャケットFX70961R M ホワイト	4,400	4,700
329	2-8669-03	ジャケットFX70961R L ホワイト	4,400	4,700
329	2-8669-04	ジャケットFX70961R LLホワイト	4,400	4,700
329	2-8669-05	ジャケットFX70961R XLホワイト	4,400	4,700
329	2-8739-01	ジャケットFX70961R S サックス	4,400	4,700
329	2-8739-02	ジャケットFX70961R M サックス	4,400	4,700
329	2-8739-03	ジャケットFX70961R L サックス	4,400	4,700
329	2-8739-04	ジャケットFX70961R LLサックス	4,400	4,700
329	2-8739-05	ジャケットFX70961R XLサックス	4,400	4,700
329	2-8670-01	ジャケットFX70971 S ホワイト	4,400	4,700
329	2-8670-02	ジャケットFX70971R M ホワイト	4,400	4,700
329	2-8670-03	ジャケットFX70971R L ホワイト	4,400	4,700
329	2-8670-04	ジャケットFX70971R LLホワイト	4,400	4,700
329	2-8670-05	ジャケットFX70971R XLホワイト	4,400	4,700
329	2-8740-01	ジャケットFX70971R S サックス	4,400	4,700
329	2-8740-02	ジャケットFX70971R M サックス	4,400	4,700
329	2-8740-03	ジャケットFX70971R L サックス	4,400	4,700
329	2-8740-04	ジャケットFX70971R LLサックス	4,400	4,700
329	2-8740-05	ジャケットFX70971R XLサックス	4,400	4,700
329	2-8743-01	男性パンツA FX70966 Sホワイト	4,200	4,500
329	2-8743-02	男性パンツA FX70966 Mホワイト	4,200	4,500
329	2-8743-03	男性パンツA FX70966 Lホワイト	4,200	4,500
329	2-8743-04	男性パンツA FX70966ホワイトLL	4,200	4,500
329	2-8743-05	男性パンツA FX70966ホワイトXL	4,200	4,500
329	2-8744-01	男性パンツA FX70966 Sサックス	4,200	4,500
329	2-8744-02	男性パンツA FX70966 Mサックス	4,200	4,500
329	2-8744-03	男性パンツA FX70966 Lサックス	4,200	4,500
329	2-8744-04	男性パンツA FX70966サックスLL	4,200	4,500
329	2-8744-05	男性パンツA FX70966サックスXL	4,200	4,500
329	2-8747-01	女性パンツA FX70968 Sホワイト	4,200	4,500
329	2-8747-02	女性パンツA FX70968 Mホワイト	4,200	4,500
329	2-8747-03	女性パンツA FX70968 Lホワイト	4,200	4,500
329	2-8747-04	女性パンツA FX70968 白 LL	4,200	4,500
329	2-8747-05	女性パンツA FX70968 白 XL	4,200	4,500
329	2-8748-01	女性パンツA FX70968 Sサックス	4,200	4,500
329	2-8748-02	女性パンツA FX70968 Mサックス	4,200	4,500
329	2-8748-03	女性パンツA FX70968 Lサックス	4,200	4,500
329	2-8748-04	女性パンツA FX70968サックスLL	4,200	4,500
329	2-8748-05	女性パンツA FX70968サックスXL	4,200	4,500
329	2-8751-01	男性パンツA FX70976 Sホワイト	4,200	4,500
329	2-8751-02	男性パンツA FX70976 Mホワイト	4,200	4,500
329	2-8751-03	男性パンツA FX70976 Lホワイト	4,200	4,500
329	2-8751-04	男性パンツA FX70976 白 LL	4,200	4,500
329	2-8751-05	男性パンツA FX70976 白 XL	4,200	4,500
329	2-8752-01	男性パンツA FX70976 Sサックス	4,200	4,500
329	2-8752-02	男性パンツA FX70976 Mサックス	4,200	4,500
329	2-8752-03	男性パンツA FX70976 Lサックス	4,200	4,500
329	2-8752-04	男性パンツA FX70976サックスLL	4,200	4,500
329	2-8752-05	男性パンツA FX70976サックスXL	4,200	4,500
329	2-8755-01	女性パンツA FX70978 Sホワイト	4,200	4,500
329	2-8755-02	女性パンツA FX70978 Mホワイト	4,200	4,500
329	2-8755-03	女性パンツA FX70978 Lホワイト	4,200	4,500
329	2-8755-04	女性パンツA FX70978ホワイトLL	4,200	4,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
329	2-8755-05	女性パンツ FX70978ホホワイトXL	4,200	4,500
329	2-8756-01	女性パンツ FX70978 Sサックス	4,200	4,500
329	2-8756-02	女性パンツ FX70978 Mサックス	4,200	4,500
329	2-8756-03	女性パンツ FX70978 Lサックス	4,200	4,500
329	2-8756-04	女性パンツ FX70978サックスLL	4,200	4,500
329	2-8756-05	女性パンツ FX70978サックスXL	4,200	4,500
329	2-8745-01	男性パンツ FX70966JホホワイトS	4,200	4,700
329	2-8745-02	男性パンツ FX70966JホホワイトM	4,200	4,700
329	2-8745-03	男性パンツ FX70966JホホワイトL	4,200	4,700
329	2-8745-04	男性パンツ FX70966J LL 白	4,200	4,700
329	2-8745-05	男性パンツ FX70966J XL 白	4,200	4,700
329	2-8746-01	男性パンツ FX70966JサックスS	4,200	4,700
329	2-8746-02	男性パンツ FX70966JサックスM	4,200	4,700
329	2-8746-03	男性パンツ FX70966JサックスL	4,200	4,700
329	2-8746-04	男性パンツ FX70966J 青 LL	4,200	4,700
329	2-8746-05	男性パンツ FX70966J 青 XL	4,200	4,700
329	2-8749-01	女性パンツ FX70968JホホワイトS	4,200	4,700
329	2-8749-02	女性パンツ FX70968JホホワイトM	4,200	4,700
329	2-8749-03	女性パンツ FX70968JホホワイトL	4,200	4,700
329	2-8749-04	女性パンツ FX70968J LL 白	4,200	4,700
329	2-8749-05	女性パンツ FX70968J XL 白	4,200	4,700
329	2-8750-01	女性パンツ FX70968JサックスS	4,200	4,700
329	2-8750-02	女性パンツ FX70968JサックスM	4,200	4,700
329	2-8750-03	女性パンツ FX70968JサックスL	4,200	4,700
329	2-8750-04	女性パンツ FX70968J LL 青	4,200	4,700
329	2-8750-05	女性パンツ FX70968J XL 青	4,200	4,700
329	2-8753-01	男性パンツ FX70976JホホワイトS	4,200	4,700
329	2-8753-02	男性パンツ FX70976JホホワイトM	4,200	4,700
329	2-8753-03	男性パンツ FX70976JホホワイトL	4,200	4,700
329	2-8753-04	男性パンツ FX70976J LL 白	4,200	4,700
329	2-8753-05	男性パンツ FX70976J XL 白	4,200	4,700
329	2-8754-01	男性パンツ FX70976JサックスS	4,200	4,700
329	2-8754-02	男性パンツ FX70976JサックスM	4,200	4,700
329	2-8754-03	男性パンツ FX70976JサックスL	4,200	4,700
329	2-8754-04	男性パンツ FX70976J LL 青	4,200	4,700
329	2-8754-05	男性パンツ FX70976J XL 青	4,200	4,700
329	2-8757-01	女性パンツ FX70978JホホワイトS	4,200	4,700
329	2-8757-02	女性パンツ FX70978JホホワイトM	4,200	4,700
329	2-8757-03	女性パンツ FX70978JホホワイトL	4,200	4,700
329	2-8757-04	女性パンツ FX70978J LL 白	4,200	4,700
329	2-8757-05	女性パンツ FX70978J XL 白	4,200	4,700
329	2-8758-01	女性パンツ FX70978JサックスS	4,200	4,700
329	2-8758-02	女性パンツ FX70978JサックスM	4,200	4,700
329	2-8758-03	女性パンツ FX70978JサックスL	4,200	4,700
329	2-8758-04	女性パンツ FX70978J LL 青	4,200	4,700
329	2-8758-05	女性パンツ FX70978J XL 青	4,200	4,700
330	2-1221-12	食品ユニフォーム SJ-S	2,300	2,400
330	2-1221-14	食品ユニフォーム SJ-L	2,300	2,400
330	2-1221-15	食品ユニフォーム SJ-LL	2,300	2,400
330	2-1221-16	食品ユニフォーム SJ-3L	2,500	2,600
330	2-1222-13	食品ユニフォーム SP-M	2,300	2,400
330	2-1222-15	食品ユニフォーム SP-LL	2,300	2,400
330	2-1222-16	食品ユニフォーム SP-3L	2,300	2,400
330	2-1233-11	食品ユニフォーム SC-F	980	1,020
333	3-5041-01	インナー防寒ベストMST70159・S	3,250	3,420
333	3-5041-02	インナー防寒ベストMST70159・M	3,250	3,420
333	3-5041-03	インナー防寒ベストMST70159・L	3,250	3,420
333	3-5041-04	インナー防寒ベストMST70159・LL	3,250	3,420
334	1-1784-61	APエコノミー汗取りパッドⅡ	33,300	35,300
335	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24.0	4,960	5,000
335	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,960	5,000
335	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,960	5,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
335	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,960	5,000
335	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,960	5,000
336	2-7085-01	衛生長靴 #4000 22.5	4,500	4,730
336	2-7085-02	衛生長靴 #4000 23.0	4,500	4,730
336	2-7085-03	衛生長靴 #4000 23.5	4,500	4,730
336	2-7085-04	衛生長靴 #4000 24.0	4,500	4,730
336	2-7085-05	衛生長靴 #4000 24.5	4,500	4,730
336	2-7085-06	衛生長靴 #4000 25.0	4,500	4,730
336	2-7085-07	衛生長靴 #4000 25.5	4,500	4,730
336	2-7085-08	衛生長靴 #4000 26.0	4,500	4,730
336	2-7085-09	衛生長靴 #4000 26.5	4,500	4,730
336	2-7085-10	衛生長靴 #4000 27.0	4,500	4,730
336	2-7085-11	衛生長靴 #4000 28.0	4,500	4,730
336	2-7085-12	衛生長靴 #4000 29.0	4,500	4,730
336	8-1076-01	ディスポ長靴カバー 50入	8,850	9,900
337	8-2590-01	プロシエア使捨スリッパエコノミ 100足	6,000	7,000
337	8-2590-02	プロシエア使捨スリッパスタンダード 50足	5,000	5,900
338	8-1075-01	ディスポシューズカバー 50入	7,700	8,250
349	3-5084-02	流水式靴底洗浄装置KSW-S02D	550,000	560,000
349	2-8986-01	長靴洗浄装置 KLS-J01B	390,000	433,000
349	3-5083-11	交換用ブラシ小 KLS-BR04	40,000	42,000
349	3-5083-12	交換用ブラシ大 KLS-BR02	27,000	28,800
350	0-2399-01	消毒マット F-38-6 マット	5,500	6,700
350	0-2399-02	消毒マット F-38-6B ベース	19,000	23,000
350	0-2399-04	マットベースF-38-S6B	40,000	42,000
350	0-2399-03	消毒マットC-108 専用消毒液 4L	2,520	3,150
351	2-8515-01	小型オゾン脱臭装置 KPO-T02	150,000	182,000
352	3-5082-01	熱風方式小型消毒保管庫KSB-M02	380,000	419,800
352	3-5082-02	熱風方式小型消毒保管庫KSB-M02KB	400,000	439,600
352	2-3803-01	包丁まな板殺菌庫 TK75	284,000	312,000
352	2-3803-02	包丁まな板殺菌庫 DS-TK75	349,000	383,000
352	2-3803-03	包丁まな板殺菌庫 113型	217,000	238,000
352	2-3803-04	包丁まな板殺菌庫 DS-113型	306,000	336,000
359	3-4776-01	かび止めスプレーカビ止めZ	1,100	1,160
359	3-4775-01	かび止め剤250ml	740	780
359	3-4775-02	かび止め剤500ml	940	990
359	3-4774-01	かび取り剤250ml	700	740
359	3-4774-02	かび取り剤500ml	870	920
364	0-7279-11	電動噴霧器 ターンテーブル	89,000	98,000
365	2-2308-11	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 白	1,440	1,530
365	2-2308-12	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 赤	1,440	1,530
365	2-2308-13	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 黄	1,440	1,530
365	2-2308-14	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 緑	1,440	1,530
365	2-2308-15	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 青	1,440	1,530
365	2-2309-11	SFHACCPブラシ ハンドLハード 白	1,440	1,530
365	2-2309-12	SFHACCPブラシ ハンドLハード 赤	1,440	1,530
365	2-2309-13	SFHACCPブラシ ハンドLハード 黄	1,440	1,530
365	2-2309-14	SFHACCPブラシ ハンドLハード 緑	1,440	1,530
365	2-2309-15	SFHACCPブラシ ハンドLハード 青	1,440	1,530
365	3-5467-01	SFHACCPブラシ ハンドSハード 白	900	950
365	3-5467-02	SFHACCPブラシ ハンドSハード 赤	900	950
365	3-5467-03	SFHACCPブラシ ハンドSハード 黄	900	950
365	3-5467-04	SFHACCPブラシ ハンドSハード 緑	900	950
365	3-5467-05	SFHACCPブラシ ハンドSハード 青	900	950
365	2-2307-11	SFHACCPブラシ ハンド丸型 白	2,250	2,430
365	2-2307-12	SFHACCPブラシ ハンド丸型 赤	2,250	2,430
365	2-2307-13	SFHACCPブラシ ハンド丸型 黄	2,250	2,430
365	2-2307-14	SFHACCPブラシ ハンド丸型 緑	2,250	2,430
365	2-2307-15	SFHACCPブラシ ハンド丸型 青	2,250	2,430
366	3-5420-01	SFHACCPブラシ ショートハンドル白	2,250	2,430
366	3-5420-02	SFHACCPブラシ ショートハンドル赤	2,250	2,430
366	3-5420-03	SFHACCPブラシ ショートハンドル黄	2,250	2,430

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
366	3-5420-04	SFHACCPブラシ ショートハンドル緑	2,250	2,430
366	3-5420-05	SFHACCPブラシ ショートハンドル青	2,250	2,430
366	2-2349-11	SFHACCPブラシユティリティソフト白	630	680
366	2-2349-12	SFHACCPブラシユティリティソフト赤	630	680
366	2-2349-13	SFHACCPブラシユティリティソフト黄	630	680
366	2-2349-14	SFHACCPブラシユティリティソフト緑	630	680
366	2-2349-15	SFHACCPブラシユティリティソフト青	630	680
366	2-2359-11	SFHACCPブラシユティリティハード白	630	680
366	2-2359-12	SFHACCPブラシユティリティハード赤	630	680
366	2-2359-13	SFHACCPブラシユティリティハード黄	630	680
366	2-2359-14	SFHACCPブラシユティリティハード緑	630	680
366	2-2359-15	SFHACCPブラシユティリティハード青	630	680
366	3-5419-01	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ白	1,100	1,160
366	3-5419-02	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ赤	1,100	1,160
366	3-5419-03	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ黄	1,100	1,160
366	3-5419-04	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ緑	1,100	1,160
366	3-5419-05	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ青	1,100	1,160
366	3-5421-01	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 白	900	950
366	3-5421-02	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 赤	900	950
366	3-5421-03	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 黄	900	950
366	3-5421-04	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 緑	900	950
366	3-5421-05	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 青	900	950
370	2-2266-01	ワンドブラシ55836白	2,800	3,000
370	2-2266-02	ワンドブラシ55837赤	2,800	3,000
370	2-2266-03	ワンドブラシ55838黄	2,800	3,000
370	2-2266-04	ワンドブラシ55839緑	2,800	3,000
370	2-2266-05	ワンドブラシ55840青	2,800	3,000
370	2-2338-01	ロングハンドルブラシ55816(ハード)	3,200	3,400
370	2-2338-02	ロングハンドルブラシ55817(ハード)	3,200	3,400
370	2-2338-03	ロングハンドルブラシ55818(ハード)	3,200	3,400
370	2-2338-04	ロングハンドルブラシ55819(ハード)	3,200	3,400
370	2-2338-05	ロングハンドルブラシ55820(ハード)	3,200	3,400
372	3-3488-01	ハンド磁性ブラシ S57032赤	3,700	4,100
372	3-3488-02	ハンド磁性ブラシ S57033黄	3,700	4,100
372	3-3488-03	ハンド磁性ブラシ S57034緑	3,700	4,100
372	3-3488-04	ハンド磁性ブラシ S57035青	3,700	4,100
372	3-3487-01	ハンド磁性ブラシ L57042赤	3,900	4,300
372	3-3487-02	ハンド磁性ブラシ L57043黄	3,900	4,300
372	3-3487-03	ハンド磁性ブラシ L57044緑	3,900	4,300
372	3-3487-04	ハンド磁性ブラシ L57045青	3,900	4,300
372	3-3489-01	ショートハンドル磁性ブラシ57082赤	4,800	5,300
372	3-3489-02	ショートハンドル磁性ブラシ57083黄	4,800	5,300
372	3-3489-03	ショートハンドル磁性ブラシ57084緑	4,800	5,300
372	3-3489-04	ショートハンドル磁性ブラシ57085青	4,800	5,300
372	3-3490-01	ディッシュ磁性ブラシ スリム57012赤	3,400	3,750
372	3-3490-02	ディッシュ磁性ブラシ スリム57013黄	3,400	3,750
372	3-3490-03	ディッシュ磁性ブラシ スリム57014緑	3,400	3,750
372	3-3490-04	ディッシュ磁性ブラシ スリム57015青	3,400	3,750
372	3-3492-01	ユーティリティ磁性ブラシ57102赤	1,500	1,650
372	3-3492-02	ユーティリティ磁性ブラシ57103黄	1,500	1,650
372	3-3492-03	ユーティリティ磁性ブラシ57104緑	1,500	1,650
372	3-3492-04	ユーティリティ磁性ブラシ57105青	1,500	1,650
372	3-3491-01	ベーカリー磁性ブラシ57052赤	4,500	4,950
372	3-3491-02	ベーカリー磁性ブラシ57053黄	4,500	4,950
372	3-3491-03	ベーカリー磁性ブラシ57054緑	4,500	4,950
372	3-3491-04	ベーカリー磁性ブラシ57055青	4,500	4,950
372	3-3486-02	ニューボトル磁性ブラシヘッド57062赤	6,000	6,600
372	3-3486-03	ニューボトル磁性ブラシヘッド57063黄	6,000	6,600
372	3-3486-04	ニューボトル磁性ブラシヘッド57064緑	6,000	6,600
372	3-3486-05	ニューボトル磁性ブラシヘッド57065青	6,000	6,600
372	3-3617-02	ニューボトル磁性ブラシヘッド57067赤	6,200	6,850
372	3-3617-03	ニューボトル磁性ブラシヘッド57068黄	6,200	6,850

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
372	3-3617-04	ニューボトル磁性ブラシヘッド57069緑	6,200	6,850
372	3-3617-05	ニューボトル磁性ブラシヘッド57070青	6,200	6,850
373	3-5460-01	ブラシHB30-060 青	4,550	5,500
373	3-5460-02	ブラシHB30-05N 赤	4,550	5,500
373	3-5460-03	ブラシHB30-05N 黄	4,550	5,500
373	3-5460-04	ブラシHB30-05N 緑	4,550	5,500
373	3-5461-01	ブラシSH40-05 青	5,650	6,600
373	3-5461-02	ブラシSH40-05 赤	5,650	6,600
373	3-5461-03	ブラシSH40-05 黄	5,650	6,600
373	3-5461-04	ブラシSH40-05 緑	5,650	6,600
373	3-5462-01	ブラシLH40-05N 青	5,700	7,000
373	3-5462-02	ブラシLH40-05N 赤	5,700	7,000
373	3-5462-03	ブラシLH40-05N 黄	5,700	7,000
373	3-5462-04	ブラシLH40-05N 緑	5,700	7,000
373	2-2306-01	ミニパイプブラシ 小 ホワイト	900	950
373	2-2306-02	ミニパイプブラシ 小 レッド	900	950
373	2-2306-03	ミニパイプブラシ 小 イエロー	900	950
373	2-2306-04	ミニパイプブラシ 小 グリーン	900	950
373	2-2306-05	ミニパイプブラシ 小 ブルー	900	950
373	3-3614-01	ミニパイプブラシ55666白中	900	950
373	3-3614-02	ミニパイプブラシ55667赤中	900	950
373	3-3614-03	ミニパイプブラシ55668黄中	900	950
373	3-3614-04	ミニパイプブラシ55669緑中	900	950
373	3-3614-05	ミニパイプブラシ55670青中	900	950
373	3-3615-01	ミニパイプブラシ55671白大	900	950
373	3-3615-02	ミニパイプブラシ55672赤大	900	950
373	3-3615-03	ミニパイプブラシ55673黄大	900	950
373	3-3615-04	ミニパイプブラシ55674緑大	900	950
373	3-3615-05	ミニパイプブラシ55675青大	900	950
373	2-2290-01	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 白	1,200	1,300
373	2-2290-02	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 赤	1,200	1,300
373	2-2290-03	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 黄	1,200	1,300
373	2-2290-04	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 緑	1,200	1,300
373	2-2290-05	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 青	1,200	1,300
373	2-2301-01	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 白	1,500	1,600
373	2-2301-02	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 赤	1,500	1,600
373	2-2301-03	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 黄	1,500	1,600
373	2-2301-04	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 緑	1,500	1,600
373	2-2301-05	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 青	1,500	1,600
373	2-2302-01	ジョイントパイプクリーナー55701ロッド	1,300	1,400
373	2-2302-02	ジョイントパイプクリーナー55706ロッド	2,000	2,200
373	2-2302-03	ジョイントパイプクリーナー55711ロッド	3,000	3,300
373	2-2302-05	パイプクリーナー55695中間ロッド	3,400	3,700
374	2-7279-11	衛生管理たわし BCPTA-LR	1,520	1,600
374	2-7279-12	衛生管理たわし BCPTA-LB	1,520	1,600
374	2-7279-13	衛生管理たわし BCPTA-MSR	1,400	1,470
374	2-7279-14	衛生管理たわし BCPTA-MSB	1,400	1,470
374	3-3485-01	ニューボトルブラシヘッド55196白	2,600	2,800
374	3-3485-02	ニューボトルブラシヘッド55197赤	2,600	2,800
374	3-3485-03	ニューボトルブラシヘッド55198黄	2,600	2,800
374	3-3485-04	ニューボトルブラシヘッド55199緑	2,600	2,800
374	3-3485-05	ニューボトルブラシヘッド55200青	2,600	2,800
374	3-3616-01	ニューボトルブラシヘッド55206白	2,700	2,900
374	3-3616-02	ニューボトルブラシヘッド55207赤	2,700	2,900
374	3-3616-03	ニューボトルブラシヘッド55208黄	2,700	2,900
374	3-3616-04	ニューボトルブラシヘッド55209緑	2,700	2,900
374	3-3616-05	ニューボトルブラシヘッド55210青	2,700	2,900
377	2-2276-01	ブルームヘッド55035(ハード)白	3,000	3,200
377	2-2276-02	ブルームヘッド55036(ハード)赤	3,000	3,200
377	2-2276-03	ブルームヘッド55037(ハード)黄	3,000	3,200
377	2-2276-04	ブルームヘッド55038(ハード)緑	3,000	3,200
377	2-2276-05	ブルームヘッド55039(ハード)青	3,000	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
377	2-2283-01	デッキブラシヘッド55000白	3,000	3,200
377	2-2283-02	デッキブラシヘッド55001赤	3,000	3,200
377	2-2283-03	デッキブラシヘッド55002黄	3,000	3,200
377	2-2283-04	デッキブラシヘッド55003緑	3,000	3,200
377	2-2283-05	デッキブラシヘッド55004青	3,000	3,200
377	2-2267-01	アルミハンドル55020白	3,000	3,200
377	2-2267-02	アルミハンドル55021赤	3,000	3,200
377	2-2267-03	アルミハンドル55022黄	3,000	3,200
377	2-2267-04	アルミハンドル55023緑	3,000	3,200
377	2-2267-05	アルミハンドル55024青	3,000	3,200
379	3-4789-01	EFフラットブラシCL745-020-0	2,670	2,750
379	3-4789-02	EFフラットブラシCL745-030-0	3,090	3,200
379	3-4789-11	EFフラットブラシCL745-120-0	1,890	1,950
379	3-4789-12	EFフラットブラシCL745-130-0	2,410	2,500
379	2-2263-01	自在ほうき ハード ホワイト	5,000	5,300
379	2-2263-02	自在ほうき ハード レッド	5,000	5,300
379	2-2263-03	自在ほうき ハード イエロー	5,000	5,300
379	2-2263-04	自在ほうき ハード グリーン	5,000	5,300
379	2-2263-05	自在ほうき ハード ブルー	5,000	5,300
379	2-2264-01	自在ほうき スペアハード ホワイト	2,000	2,100
379	2-2264-02	自在ほうき スペアハード レッド	2,000	2,100
379	2-2264-03	自在ほうき スペアハード イエロー	2,000	2,100
379	2-2264-04	自在ほうき スペアハード グリーン	2,000	2,100
379	2-2264-05	自在ほうき スペアハード ブルー	2,000	2,100
379	2-8436-01	カラーちりとり HGアーバン赤	1,550	1,700
379	2-8436-02	カラーちりとり HGアーバン黄	1,550	1,700
379	2-8436-03	カラーちりとり HGアーバン青	1,550	1,700
380	3-4787-01	ペアブラシCL-412-033-0	2,800	2,900
380	3-4787-02	ペアブラシCL-412-045-0	3,500	3,600
380	2-6322-01	フリードライヤー CL3680400	1,310	1,400
380	2-6322-02	フリードライヤー CL3682400	660	680
380	3-4788-01	EFラバーブルームCL746-028-0	2,410	2,500
380	3-4788-02	EFラバーブルームCL746-045-0	3,040	3,100
380	3-4788-03	EFラバーブルームCL746-128-0	2,310	2,400
380	3-4788-11	280用ブレードCL746-428-0	1,250	1,350
380	3-4788-12	450用ブレードCL746-445-0	1,850	2,000
380	2-2285-01	水切ドライヤーヘッド54031白	4,500	4,800
380	2-2285-02	水切ドライヤーヘッド54032赤	4,500	4,800
380	2-2285-03	水切ドライヤーヘッド54033黄	4,500	4,800
380	2-2285-04	水切ドライヤーヘッド54034緑	4,500	4,800
380	2-2285-05	水切ドライヤーヘッド54035青	4,500	4,800
380	2-2285-11	水切ドライヤーヘッド54046	2,000	2,100
380	2-2285-12	水切ドライヤーヘッド54076	2,000	2,100
381	2-7257-01	モップ CL-374-110 グリーン	1,700	1,800
381	2-7257-02	FXモップ CL-374-110 レッド	1,700	1,800
381	2-7257-03	FXモップ CL-374-110 ブルー	1,700	1,800
381	2-7257-04	FXモップCL-374-110 イエロー	1,700	1,800
381	2-7257-05	FXモップCL-374-110 ホワイト	1,700	1,800
381	2-7257-11	FXモップCL374-300-0ホルダー	900	950
381	2-7257-12	FXモップCL374-713-0 10枚	5,000	5,250
381	7-5639-01	シルバーワイパーU 338740	3,300	3,650
381	7-5639-11	シルバーワイパーU スペアスポンジ	1,700	1,900
382	7-5006-01	バケツ 10L 307×195	10,300	11,460
382	7-5006-02	バケツ 14L 330×195	12,900	14,200
382	7-5006-03	バケツ 10L用蓋	3,570	4,030
382	7-5006-04	バケツ 14L用蓋	3,860	4,370
382	5-193-01	ポリバケツ BA5B	700	810
382	5-193-02	ポリバケツ BA5FB (フタ)	250	290
382	5-193-03	ポリバケツ BA10B	1,180	1,360
382	5-193-04	ポリバケツ BA10FB (フタ)	340	400
382	5-193-05	ポリバケツ BA15B	1,620	1,870
382	5-193-06	ポリバケツ BA15FB (フタ)	420	480

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
382	3-4821-01	目盛付バケツ*	880	970
382	1-8663-01	希釈バケツ #20	3,110	3,420
383	61-4481-34	ステンモップハンガー TI 壁掛式5本掛	9,420	9,700
383	61-4481-35	ステンクリーンストレージ	51,800	61,000
384	1-8214-01	エコポリペール角型 PEK35H本体	2,990	3,450
384	1-8214-02	エコポリペール角型 PEKF3Hフタ	1,000	1,160
384	1-8214-03	エコポリペール角型 PEK45H本体	3,410	3,940
384	1-8214-04	エコポリペール角型 PEKF4Hフタ	1,000	1,160
384	1-8214-05	エコポリペール角型 PEK60H本体	4,040	4,660
384	1-8214-06	エコポリペール角型 PEKF6Hフタ	1,260	1,450
384	1-8214-07	エコポリペール角型 PEK70H本体	6,510	7,520
384	1-8214-08	エコポリペール角型 PEKF7Hフタ	1,630	1,880
384	1-8214-09	エコポリペール角型 PEK90H本体	7,560	8,730
384	1-8214-10	エコポリペール角型 PEKF9Hフタ	1,840	2,120
384	8-488-01	ステップオンカン 10型	2,420	2,660
384	8-488-02	ステップオンカン 15型	3,150	3,460
385	8-466-01	ワンタッチバック BOX45型黒100入	2,700	2,950
385	8-466-02	ワンタッチバック BOX70型黒100入	4,400	4,800
385	8-466-03	ワンタッチバック BOX90型黒100入	6,300	6,900
388	2-3732-01	四方縫いフキン レッド	3,900	4,300
388	2-3732-02	四方縫いフキン イエロー	3,900	4,300
388	2-3732-03	四方縫いフキン グリーン	3,900	4,300
390	1-9451-01	クラッシャー NH-34	400,000	500,000
390	1-9451-03	クラッシャーNH-34S	500,000	550,000
394	1-4536-01	ステンレスミキシングボール 15型	800	920
394	1-4536-02	ステンレスミキシングボール 18型	890	1,030
394	1-4536-03	ステンレスミキシングボール 24型	1,360	1,570
394	1-4536-04	ステンレスミキシングボール 30型	2,100	2,430
394	1-4536-05	ステンレスミキシングボール 36型	3,300	3,800
394	6-521-01	大型スコップ C2型	14,800	16,500
394	6-521-02	大型スコップ A8型	19,850	21,700
394	3-4822-01	水ひしゃく960型	550	610
395	3-4840-01	浅型片手鍋 蓋無15cm	10,800	12,000
395	3-4840-02	浅型片手鍋 蓋無18cm	12,300	13,800
395	3-4840-03	浅型片手鍋 蓋無21cm	13,800	15,600
395	3-4840-04	浅型片手鍋 蓋無24cm	16,000	18,000
395	3-4840-05	浅型片手鍋 蓋無27cm	19,000	21,700
395	3-4839-01	深型片手鍋 蓋無15cm	11,800	13,300
395	3-4839-02	深型片手鍋 蓋無18cm	13,300	15,000
395	3-4839-03	深型片手鍋 蓋無21cm	14,800	16,800
395	3-4839-04	深型片手鍋 蓋無24cm	17,000	19,200
395	3-4839-05	深型片手鍋 蓋無27cm	23,200	26,500
395	3-4844-01	外輪鍋 蓋無24cm	20,000	23,000
395	3-4844-02	外輪鍋 蓋無27cm	24,000	27,500
395	3-4844-03	外輪鍋 蓋無30cm	31,500	36,000
395	3-4844-04	外輪鍋 蓋無33cm	36,500	42,000
395	3-4844-05	外輪鍋 蓋無36cm	42,000	48,000
395	3-4844-06	外輪鍋 蓋無39cm	51,000	58,500
395	3-4844-07	外輪鍋 蓋無42cm	56,000	64,000
395	3-4844-08	外輪鍋 蓋無45cm	61,000	70,000
395	3-4843-01	半寸胴鍋 蓋無24cm	25,000	29,000
395	3-4843-02	半寸胴鍋 蓋無27cm	28,500	32,500
395	3-4843-03	半寸胴鍋 蓋無30cm	35,000	40,000
395	3-4843-04	半寸胴鍋 蓋無33cm	40,000	45,500
395	3-4843-05	半寸胴鍋 蓋無36cm	46,000	53,000
395	3-4843-06	半寸胴鍋 蓋無39cm	57,500	66,000
395	3-4843-07	半寸胴鍋 蓋無42cm	66,000	76,000
395	3-4843-08	半寸胴鍋 蓋無45cm	76,500	88,000
395	3-4842-01	寸胴鍋 蓋無24cm	31,500	36,000
395	3-4842-02	寸胴鍋 蓋無27cm	35,500	40,500
395	3-4842-03	寸胴鍋 蓋無30cm	42,000	48,000
395	3-4842-04	寸胴鍋 蓋無33cm	48,000	55,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
395	3-4842-05	寸胴鍋 蓋無36cm	54,000	62,000
395	3-4842-06	寸胴鍋 蓋無39cm	67,500	77,500
395	3-4842-07	寸胴鍋 蓋無42cm	75,500	86,500
395	3-4842-08	寸胴鍋 蓋無45cm	89,000	102,000
395	3-4841-01	フライパン18cm	10,200	11,800
395	3-4841-02	フライパン21cm	11,000	12,600
395	3-4841-03	フライパン24cm	12,500	14,400
395	3-4841-04	フライパン27cm	14,000	16,200
395	3-4841-05	フライパン30cm	15,200	17,600
395	3-4841-06	フライパン33cm	17,000	19,600
395	3-4845-01	鍋蓋15cm	1,800	2,100
395	3-4845-02	鍋蓋18cm	2,000	2,300
395	3-4845-03	鍋蓋21cm	2,300	2,700
395	3-4845-04	鍋蓋24cm	3,000	3,500
395	3-4845-05	鍋蓋27cm	3,500	4,100
395	3-4845-06	鍋蓋30cm	3,900	4,500
395	3-4845-07	鍋蓋33cm	4,400	5,000
395	3-4845-08	鍋蓋36cm	5,600	6,500
395	3-4845-09	鍋蓋39cm	6,500	7,500
395	3-4845-10	鍋蓋42cm	7,200	8,300
395	3-4845-11	鍋蓋45cm	7,900	9,100
396	3-4797-01	ミニパンセット2800	20,000	22,000
397	1-4618-01	プラ万能バット PB-1	520	550
397	1-4618-02	プラ万能バット PB-2	820	870
397	1-4618-03	プラ万能バット PB-3	1,260	1,350
397	5-068-21	ハイパック S-9 130ml	200	250
397	1-4697-01	ハイパック S-10	210	220
397	5-068-29	ハイパック S-11	250	300
397	1-4697-02	ハイパック S-12	250	270
397	5-068-30	ハイパック S-15	280	350
397	5-068-31	ハイパック S-20	380	450
397	5-068-22	ハイパック S-21 430ml	400	450
397	5-068-23	ハイパック S-23 1220ml	500	600
397	5-068-24	ハイパック S-25 1470ml	550	650
397	5-068-11	ハイパック S-27 2000mL	950	1,100
397	5-068-32	ハイパック S-28	1,100	1,250
397	5-068-25	ハイパック S-31 2440ml	880	1,000
397	5-068-26	ハイパック S-32 3700ml	1,250	1,400
397	5-068-27	ハイパック S-33 6600ml	1,650	1,900
397	5-068-05	ハイパック S-35 2900mL	1,100	1,250
397	5-068-33	ハイパック S-36	750	900
397	5-068-34	ハイパック S-37	450	550
397	5-068-06	ハイパック S-38 1680mL	550	650
397	5-068-12	ハイパック S-39 16000mL	3,400	3,850
397	5-068-28	ハイパック S-62 1700ml	520	600
397	5-068-13	ハイパック S-132 1800mL	1,000	1,150
397	5-068-14	ハイパック S-133 3100mL	1,350	1,550
397	5-068-15	ハイパック S-134 4100mL	1,600	1,850
397	5-068-16	ハイパック S-222 780mL	680	800
397	5-068-17	ハイパック S-230 1550mL	1,250	1,400
398	3-4818-03	角型容器120型	4,100	4,500
398	3-4818-02	角型容器80型	3,000	3,300
398	3-4818-01	角型容器60型	2,250	2,500
399	1-7485-01	HDPE密閉タンク HD-13 白	2,700	2,850
399	1-7485-02	HDPE密閉タンク HD-13 青	2,700	2,850
399	1-4619-01	HDPE密閉タンク HD-20 白	2,950	3,100
399	1-4619-02	HDPE密閉タンク HD-20 青	2,950	3,100
399	5-060-09	トスロン密閉タンク SN-3 白	2,200	2,300
399	5-060-01	トスロン密閉タンク SN-4 白	2,050	2,100
399	5-060-02	トスロン密閉タンク SN-4 青	2,050	2,100
399	5-060-03	トスロン密閉タンク SN-13 白	3,600	3,700
399	5-060-04	トスロン密閉タンク SN-13 青	3,600	3,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
399	5-060-05	トスロン密閉タンク SN-20 白	4,050	4,150
399	5-060-06	トスロン密閉タンク SN-20 青	4,050	4,150
399	5-060-07	トスロン密閉タンク用オープナー	2,600	2,700
399	5-060-08	トスロン・スケア 10L(角型)	3,400	3,500
400	2-3409-01	ユニオンコンテナO2型 5L 容器	370	380
400	2-3409-02	ユニオンコンテナO2型 10L 容器	430	440
400	2-3409-03	ユニオンコンテナO2型 20L 容器	480	500
400	2-3409-04	ユニオンコンテナO2型 5L ケース	210	230
400	2-3409-05	ユニオンコンテナO2型 10L ケース	400	440
400	2-3409-06	ユニオンコンテナO2型 20L ケース	490	550
400	5-273-01	ポリタル フタ付 75L	10,400	11,700
400	5-273-02	ポリタル フタ付 50L	9,300	10,500
401	1-6171-01	メモ付きステン深型バット 1号	1,900	2,100
401	1-6171-02	メモ付きステン深型バット 2号	2,000	2,200
401	1-6171-03	メモ付きステン深型バット 3号	2,500	2,750
401	1-6171-04	メモ付きステン深型バット 4号	2,600	2,900
401	1-6171-05	メモ付きステン深型バット 5号	2,900	3,200
401	1-6171-06	メモ付きステン深型バット 6号	3,300	3,650
401	1-6171-07	メモ付きステン深型バット 7号	3,700	4,100
401	1-8678-01	エコクリーン 浅型バット 9インチ	2,070	2,280
401	1-8678-02	エコクリーン 浅型バット 10インチ	2,300	2,540
401	1-8678-03	エコクリーン 浅型バット 11インチ	2,740	3,020
401	1-8678-04	エコクリーン 浅型バット 12インチ	3,210	3,540
401	1-8678-05	エコクリーン 浅型バット 14インチ	3,940	4,320
401	1-8678-06	エコクリーン 浅型バット 15インチ	4,320	4,750
401	1-8678-07	エコクリーン 浅型バット 16インチ	5,610	6,190
401	1-8676-01	エコクリーン 角バット 3枚取	14,360	15,820
401	1-8676-02	エコクリーン 角バット 4枚取	12,300	13,520
401	1-8676-03	エコクリーン 角バット 6枚取	8,020	8,920
401	1-8676-04	エコクリーン 角バット 8枚取	6,040	6,620
401	1-8676-05	エコクリーン 角バット 10枚取	5,000	5,670
401	1-8676-06	エコクリーン 角バット 12枚取	4,470	4,890
401	1-8676-07	エコクリーン 角バット 15枚取	3,940	4,320
401	1-8676-08	エコクリーン 角バット 18枚取	3,410	3,740
401	1-8676-09	エコクリーン 角バット 21枚取	3,080	3,400
401	1-8676-10	エコクリーン 角バット キャビネット	2,720	2,990
401	1-8676-11	エコクリーン 角バット 手札型	2,270	2,510
402	4-5625-01	ステンレスタンク ST-24 10L	7,000	8,400
402	4-5625-02	ステンレスタンク ST-27 15L	8,500	10,200
402	4-5625-03	ステンレスタンク ST-30 20L	10,200	12,300
402	4-5625-04	ステンレスタンク ST-33 25L	12,500	15,000
402	4-5625-05	ステンレスタンク ST-36 36L	15,200	18,300
402	4-5625-06	ステンレスタンク ST-39 45L	18,200	21,900
402	1-4527-09	ステンレスポット 26cm 13L	10,000	11,500
402	1-4527-10	ステンレスポット 30cm 21L 手付	15,600	18,000
402	1-4527-11	ステンレスポット 33cm 26L 手付	24,600	28,300
402	1-4527-12	ステンレスポット 36cm 36L 手付	28,800	33,200
402	1-4527-13	ステンレスポット 40cm 48L 手付	34,000	39,100
402	5-145-13	密閉式タンク 把手 CTH-18	8,200	9,900
402	5-145-01	密閉式タンク 把手 CTH-21	9,600	11,500
402	5-145-02	密閉式タンク 把手 CTH-24	11,600	13,900
402	5-145-03	密閉式タンク 把手 CTH-27	13,000	15,600
402	5-145-04	密閉式タンク 把手 CTH-30	14,600	17,500
402	5-145-05	密閉式タンク 把手 CTH-33	18,400	22,100
402	5-145-06	密閉式タンク 把手 CTH-36	22,300	26,800
402	5-145-07	密閉式タンク 把手 CTH-39	25,200	30,300
402	5-145-08	密閉式タンク 把手 CTH-43	31,000	37,200
402	5-145-09	密閉式タンク 把手 CTH-47	38,600	46,300
402	5-145-10	密閉式タンク 把手 CTH-47H	41,600	49,900
402	5-145-31	密閉式タンク CTH-565	61,400	73,700
402	5-145-32	密閉式タンク CTH-565H	69,000	83,800
403	3-4802-01	透明蓋付ステンレス密閉容器CTH24AF	24,550	29,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
403	3-4802-02	透明蓋付ステンレス密閉容器CTH30AF	28,260	34,000
403	3-4802-03	透明蓋付ステンレス密閉容器CTH36AF	39,100	47,000
403	3-4794-01	積重ステンレス密閉容器CTH-STA24	16,300	19,600
403	3-4794-02	積重ステンレス密閉容器CTH-STA30	20,400	24,500
403	3-4794-03	積重ステンレス密閉容器CTH-STA36	29,400	35,300
403	3-4794-04	積重ステンレス密閉容器CTH-STA43	42,000	50,400
403	3-4801-01	積重ね式密閉容器TP-CTH-STA24	17,200	20,700
403	3-4801-02	積重ね式密閉容器TP-CTH-STA30	21,900	26,300
403	3-4801-03	積重ね式密閉容器TP-CTH-STA36	31,300	37,600
403	3-4801-04	積重ね式密閉容器TP-CTH-STA39	36,400	44,700
403	3-4801-05	積重ね式密閉容器TP-CTH-STA43	45,200	54,300
404	3-4799-01	静音ステンレス台車SUS-102GS	40,000	44,000
404	3-4799-02	静音ステンレス台車SUS102GS+FB	46,400	51,000
404	3-4799-03	静音ステンレス台車SUS-103GS	64,000	70,400
404	3-4799-04	静音ステンレス台車SUS103GS+FB	70,400	77,500
404	3-4799-05	静音ステンレス台車SUS-302GS	56,000	61,600
404	3-4799-06	静音ステンレス台車SUS302GS+FB	62,400	68,700
404	3-4799-07	静音ステンレス台車SUS-303GS	80,000	88,000
404	3-4799-08	静音ステンレス台車SUS303GS+FB	86,400	95,000
405	2-3767-01	スプリング式レベラー台車UDLV-150	85,300	97,900
405	2-3767-02	スプリング式レベラー台車UDLV-250	94,600	119,900
405	2-3767-03	スプリング式レベラー台車UDLV-500	131,700	151,900
406	2-8869-01	折りたたみリヤカー HC-906N	97,000	102,400
406	2-8869-02	折りたたみリヤカー HC-906NA	113,300	119,400
411	2-6146-01	トヨフーズホース TFB-6	690	860
411	2-6146-02	トヨフーズホース TFB-8	970	1,180
411	2-6146-03	トヨフーズホース TFB-9	1,220	1,500
411	2-6146-04	トヨフーズホース TFB-10	1,270	1,560
411	2-6146-05	トヨフーズホース TFB-12	1,450	1,770
411	2-6146-06	トヨフーズホース TFB-15	2,100	2,540
411	2-6146-07	トヨフーズホース TFB-19	2,450	3,000
411	2-6146-08	トヨフーズホース TFB-25	3,700	4,450
411	6-311-01	サン・フーズホース E-SF-6 10m	4,950	5,400
411	6-311-02	サン・フーズホース E-SF-8 10m	7,150	7,800
411	6-311-03	サン・フーズホースE-SF-10 10m	8,800	9,600
411	6-311-04	サン・フーズホースE-SF-12 10m	10,200	11,100
411	6-311-05	サン・フーズホースE-SF-15 10m	14,900	16,200
411	6-311-06	サン・フーズホースE-SF-19 10m	18,100	19,700
411	6-311-07	サン・フーズホースE-SF-25 10m	24,800	27,000
412	6-1026-01	シリコンブレードホース #5	2,000	2,630
412	6-1026-02	シリコン ブレードホース #6	2,400	3,150
412	6-1026-03	シリコン ブレードホース #8	2,900	3,920
412	6-1026-04	シリコンブレードホース #9	3,000	4,110
412	6-1026-05	シリコン ブレードホース#12	3,600	4,780
412	6-1026-06	シリコン ブレードホース#15	4,600	6,220
412	6-1026-07	シリコンブレードホース #19	6,200	8,070
412	6-1026-08	シリコンブレードホース #25	7,700	10,100
412	6-1026-09	シリコンブレードホース #32	16,500	21,500
412	6-1026-10	シリコンブレードホース #38	20,000	26,000
413	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	280	310
413	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	420	460
413	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,530	1,670
413	1-9656-01	コアレステープ K-10-CL クリア	1,020	1,120
413	1-9656-02	コアレステープ Y-09-GR グリーン	540	620
413	1-9656-03	コアレステープ Y-06-WH ホワイト	660	730
413	1-9211-01	Pカットプラ芯4140若葉 50×50M	1,100	1,130
413	1-9211-02	Pカットプラ芯4140透明 50×50M	1,100	1,130
414	6-8010-01	JIS安全メガネ No. 337	1,200	1,400
414	6-8010-02	JIS安全メガネNo. 337S(ブルー)	1,200	1,400
414	6-8010-03	JIS安全メガネくもり止 No. 337M	1,600	1,800
414	6-8010-04	JIS安全メガネNo. 331PET-AF	2,000	2,200
414	3-4790-01	低発塵ゴーグルM10C-VF-SB通気付	3,100	3,550

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
414	3-4790-02	低発塵ゴーグルM10C-VF-SB通気無	3,100	3,550
414	3-4790-03	低発塵ゴーグルM20C-VF-SB通気付	3,500	3,750
414	3-4790-04	低発塵ゴーグルM30-VF-SB通気付	4,000	4,250
414	3-4790-05	低発塵ゴーグルM56VF-P SB通気無	3,500	3,750
415	9-046-21	洗眼器 24865-0000	8,700	10,800
415	9-046-31	洗眼器用交換ボトル 24850-0000	2,450	2,700
416	2-3509-01	グリーススプレー SFシリコンオイル	1,300	1,320
416	2-3509-02	グリーススプレー ホワイトルブスプレー	3,000	3,020
416	1-8093-01	マルチパーパスオイルスプレー FOS	1,300	1,340
416	1-8092-01	耐水・耐酸性グリーススプレー FGS	1,300	1,340
416	1-8091-01	高潤滑・耐熱グリーススプレー SGS	2,200	2,240
417	2-6356-01	食品機械潤滑用スプレー OCE@N	1,500	1,550
418	1-5584-01	PTFE配合多目的グリース 21030	1,600	1,800
418	1-5584-02	PTFE配合多目的グリース 41160	3,400	3,900
418	1-5584-03	PTFE配合多目的グリース 00580	3,400	3,900
418	1-5584-04	PTFE配合多目的グリース 41050	18,000	21,000
418	1-5584-05	PTFE配合多目的グリース 41030	96,000	115,000
419	8-5366-01	消防カバー 24869-0000	22,600	25,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
10	2-7417-21	異物混入防止ボールペン 黒 10本	1,200	1,380
10	4-1220-01	AS-A4E アルミバインダー A4・縦	2,100	2,200
10	4-1220-02	AS-B4E アルミバインダー B4・縦	3,000	3,100
10	4-1220-03	AS-A3E アルミバインダー A3・縦	3,500	3,700
10	4-1220-04	AS-A4S アルミバインダー A4・横	2,100	2,200
10	4-1220-05	AS-B4S アルミバインダー B4・横	3,000	3,100
10	4-1220-06	AS-A3S アルミバインダー A3・横	3,500	3,700
10	4-1221-01	AS-A4E-C アルミバインダー	2,600	2,700
10	4-1221-02	AS-B4E-C アルミバインダー	3,800	3,900
10	4-1221-03	AS-A3E-C アルミバインダー	4,400	4,600
10	4-1221-04	AS-A4S-C アルミバインダー	2,600	2,700
10	4-1221-05	AS-B4S-C アルミバインダー	3,800	3,900
10	4-1221-06	AS-A3S-C アルミバインダー	4,400	4,600
11	61-0609-03	ハリナックス5枚SLN-MPH105B	1,100	1,400
11	61-0609-04	ハリナックス5枚SLN-MPH105G	1,100	1,400
11	61-0609-05	ハリナックス5枚SLN-MPH105P	1,100	1,400
11	61-0609-06	ハリナックス5枚SLN-MPH105W	1,100	1,400
11	61-0609-07	針なしステープラー-SLN-MSH110D	1,050	1,100
11	61-0609-08	針なしステープラー-SLN-MSH110G	1,050	1,100
11	61-0609-09	針なしステープラー-SLNMSH110LB	1,050	1,100
11	61-0609-10	針なしステープラー-SLN-MSH110P	1,050	1,100
11	61-0609-11	針なしステープラー-SLN-MSH110W	1,050	1,100
12	3-5470-01	シリコンスクレイパーMP-SS-H 赤	5,050	6,500
12	3-5470-02	シリコンスクレイパーMP-LS-H 赤	4,980	6,700
12	3-5470-03	シリコンスクレイパーMP-LS-R 赤	4,980	6,700
12	3-5470-04	シリコンスクレイパーMP-LL-H 赤	5,880	7,900
12	3-5470-05	シリコンスクレイパーMP-LL-R 赤	5,880	7,900
12	3-5471-01	シリコンスクレイパーMP-SS-H 黄	5,050	6,500
12	3-5471-02	シリコンスクレイパーMP-LS-H 黄	4,980	6,700
12	3-5471-03	シリコンスクレイパーMP-LS-R 黄	4,980	6,700
12	3-5471-04	シリコンスクレイパーMP-LL-H 黄	5,880	7,900
12	3-5471-05	シリコンスクレイパーMP-LL-R 黄	5,880	7,900
12	3-5472-01	シリコンスクレイパーMP-SS-H 緑	5,050	6,500
12	3-5472-02	シリコンスクレイパーMP-LS-H 緑	4,980	6,700
12	3-5472-03	シリコンスクレイパーMP-LS-R 緑	4,980	6,700
12	3-5472-04	シリコンスクレイパーMP-LL-H 緑	5,880	7,900
12	3-5472-05	シリコンスクレイパーMP-LL-R 緑	5,880	7,900
12	4-1232-01	MP-SS-H-GL70 スクレイパー	5,050	7,100
12	4-1232-02	MP-LS-H-GL70 スクレイパー	4,980	7,300
12	4-1232-03	MP-LS-R-GL70 スクレイパー	4,980	7,300
12	4-1232-04	MP-LL-H-GL70 スクレイパー	5,880	8,600
12	4-1232-05	MP-LL-R-GL70 スクレイパー	5,880	8,600
12	3-5463-01	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 黒	3,000	4,400
12	3-5463-02	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 青	3,400	5,000
12	3-5463-03	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 赤	3,400	5,000
12	3-5463-04	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 黄	3,400	5,000
12	3-5463-05	シリコンクリーンヘラMP-CH-S 緑	3,400	5,000
12	3-5464-01	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 黒	4,000	5,500
12	3-5464-02	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 青	4,550	6,000
12	3-5464-03	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 赤	4,550	6,000
12	3-5464-04	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 黄	4,550	6,000
12	3-5464-05	シリコンクリーンヘラMP-CH-M 緑	4,550	6,000
12	3-5465-01	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 黒	4,800	6,200
12	3-5465-02	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 青	5,650	7,300
12	3-5465-03	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 赤	5,650	7,300
12	3-5465-04	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 黄	5,650	7,300
12	3-5465-05	シリコンクリーンヘラMP-CH-L 緑	5,650	7,300
12	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-B	500	600
12	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-W	500	600
12	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-R	500	600
12	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-B	750	800
12	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-W	750	800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
12	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-R	750	800
13	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	650	700
13	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	650	700
13	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	650	700
13	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	1,100	1,200
13	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	1,100	1,200
13	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	1,100	1,200
13	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	850	1,000
13	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	850	1,000
13	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	850	1,000
13	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,300	1,400
13	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,300	1,400
13	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,300	1,400
13	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	17,000	18,100
13	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	17,000	18,100
13	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	18,500	19,700
13	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	18,500	19,700
14	2-8862-21	サニエコ粘着マット 450×900	11,900	12,500
14	2-8862-22	サニエコ粘着マット 600×900	14,950	15,700
14	2-8862-23	サニエコ粘着マット 600×1200	18,900	19,800
14	2-2148-11	APエアージャワー用粘着シート	2,870	2,960
19	2-2130-04	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し LL	620	650
19	2-2130-01	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し L	620	650
19	2-2130-02	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し M	620	650
19	2-2130-03	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し S	620	650
19	4-1072-01	アズツール耐切創アームカバー フリー	900	950
19	2-7344-11	抗菌腕カバー掛け30人用ピンク	31,000	34,000
19	2-7344-12	抗菌腕カバー掛け30人用ブルー	31,000	34,000
19	2-7344-13	抗菌腕カバー掛け30人用イエロー	31,000	34,000
19	2-7344-14	抗菌腕カバー掛け30人用グリーン	31,000	34,000
21	2-2204-01	ハサップキャップインナーKB411Q6S	850	890
21	2-2204-02	ハサップキャップインナーKB411Q6M	850	890
21	2-2204-03	ハサップキャップインナーKB411Q6L	850	890
21	2-2206-01	ハサップキャップインナーKB411Q6BS	900	1,050
21	2-2206-02	ハサップキャップインナーKB411Q6BM	900	1,050
21	2-2206-03	ハサップキャップインナーKB411Q6BL	900	1,050
22	2-7066-01	ジャケット FX70740R男女兼用 S	3,300	3,600
22	2-7066-02	ジャケット FX70740R男女兼用 M	3,300	3,600
22	2-7066-03	ジャケット FX70740R男女兼用 L	3,300	3,600
22	2-7066-04	ジャケットFX70740R男女兼用 LL	3,300	3,600
22	2-7066-05	ジャケットFX70740R男女兼用 3L	3,300	3,600
22	2-7066-06	ジャケットFX70740R男女兼用 4L	3,300	3,600
22	2-7066-07	ジャケットFX70740R男女兼用 5L	3,300	3,600
22	2-7067-01	パンツ FX70746S 男性用 S	3,200	3,600
22	2-7067-02	パンツ FX70746S 男性用 M	3,200	3,600
22	2-7067-03	パンツ FX70746S 男性用 L	3,200	3,600
22	2-7067-04	パンツ FX70746S 男性用 LL	3,200	3,600
22	2-7067-05	パンツ FX70746S 男性用 XL	3,200	3,600
22	2-7067-06	パンツ FX70746S 男性用 4L	3,200	3,600
22	2-7067-07	パンツ FX70746S 男性用 5L	3,200	3,600
22	2-7068-01	パンツ FX70748S 女性用 S	3,200	3,600
22	2-7068-02	パンツ FX70748S 女性用 M	3,200	3,600
22	2-7068-03	パンツ FX70748S 女性用 L	3,200	3,600
22	2-7068-04	パンツ FX70748S 女性用 2L	3,200	3,600
22	2-7068-05	パンツ FX70748S 女性用 3L	3,200	3,600
22	2-7068-06	パンツ FX70748S 女性用 4L	3,200	3,600
22	2-7068-07	パンツ FX70748S 女性用 5L	3,200	3,600
24	2-7085-01	衛生長靴 #4000 22.5	4,500	4,730
24	2-7085-02	衛生長靴 #4000 23.0	4,500	4,730
24	2-7085-03	衛生長靴 #4000 23.5	4,500	4,730
24	2-7085-04	衛生長靴 #4000 24.0	4,500	4,730
24	2-7085-05	衛生長靴 #4000 24.5	4,500	4,730

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
24	2-7085-06	衛生長靴 #4000 25.0	4,500	4,730
24	2-7085-07	衛生長靴 #4000 25.5	4,500	4,730
24	2-7085-08	衛生長靴 #4000 26.0	4,500	4,730
24	2-7085-09	衛生長靴 #4000 26.5	4,500	4,730
24	2-7085-10	衛生長靴 #4000 27.0	4,500	4,730
24	2-7085-11	衛生長靴 #4000 28.0	4,500	4,730
24	2-7085-12	衛生長靴 #4000 29.0	4,500	4,730
24	4-1260-01	#4200 22.5 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-02	#4200 23 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-03	#4200 23.5 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-04	#4200 24 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-05	#4200 24.5 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-06	#4200 25 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-07	#4200 25.5 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-08	#4200 26 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-09	#4200 26.5 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-10	#4200 27 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-11	#4200 28 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1260-12	#4200 29 衛生長靴	5,000	5,200
24	4-1261-01	#4500 22.5 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-02	#4500 23 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-03	#4500 23.5 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-04	#4500 24 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-05	#4500 24.5 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-06	#4500 25 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-07	#4500 25.5 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-08	#4500 26 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-09	#4500 26.5 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-10	#4500 27 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-11	#4500 28 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1261-12	#4500 29 衛生長靴	6,000	6,200
24	4-1265-01	S-01 22.5 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-02	S-01 23 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-03	S-01 23.5 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-04	S-01 24 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-05	S-01 24.5 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-06	S-01 25 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-07	S-01 25.5 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-08	S-01 26 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-09	S-01 26.5 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-10	S-01 27 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1265-12	S-01 28 衛生長靴	5,200	5,500
24	4-1269-01	G5 22.5 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-02	G5 23 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-03	G5 23.5 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-04	G5 24 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-05	G5 24.5 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-06	G5 25 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-07	G5 25.5 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-08	G5 26 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-09	G5 26.5 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-10	G5 27 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1269-12	G5 28 衛生長靴	3,700	3,800
24	4-1270-02	G5カバー付 23 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-03	G5カバー付 23.5 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-04	G5カバー付 24 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-05	G5カバー付 24.5 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-06	G5カバー付 25 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-07	G5カバー付 25.5 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-08	G5カバー付 26 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-09	G5カバー付 26.5 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1270-10	G5カバー付 27 衛生長靴	4,200	4,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
24	4-1270-12	G5カバー付 28 衛生長靴	4,200	4,300
24	4-1263-01	CG-002 22.5 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-02	CG-002 23 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-03	CG-002 23.5 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-04	CG-002 24 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-05	CG-002 24.5 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-06	CG-002 25 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-07	CG-002 25.5 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-08	CG-002 26 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-09	CG-002 26.5 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-10	CG-002 27 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-12	CG-002 28 安全シューズ	5,200	5,300
24	4-1263-13	CG-002 29 安全シューズ	5,300	5,500
25	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24.0	4,960	5,000
25	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,960	5,000
25	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,960	5,000
25	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,960	5,000
25	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,960	5,000
26	1-3907-01	デスポシューズカバー フリー	1,100	1,150
26	4-1226-01	靴カバー スタンダード	1,280	1,340
26	4-1226-02	靴カバー ビッグ	9,800	10,400
26	4-1226-03	靴カバー ロング	660	720
26	4-1226-13	靴カバー ロング 25足セット 50枚入	14,300	15,000
26	2-7419-11	抗菌短靴ラック3列7段21人用ピンク	73,200	77,000
26	2-7419-12	抗菌短靴ラック3列7段21人用ブルー	73,200	77,000
26	2-7419-13	抗菌短靴ラック3列7段21人用イエロー	73,200	77,000
26	2-7419-17	抗菌短靴ラックN-298-G1	73,600	77,000
26	2-7419-14	抗菌短靴ラック4列7段28人用ピンク	83,000	88,000
26	2-7419-15	抗菌短靴ラック4列7段28人用ブルー	83,000	88,000
26	2-7419-16	抗菌短靴ラック4列7段28人用イエロー	83,000	88,000
26	2-7419-18	抗菌短靴ラックN-299-G1	83,000	88,000
27	2-7336-21	抗菌長靴ラック傾斜3×4ピンク12人用	81,000	89,000
27	2-7336-22	抗菌長靴ラック傾斜3×4ブルー12人用	81,000	89,000
27	2-7336-23	抗菌長靴ラック傾斜3×4イエロー12人用	81,000	89,000
27	2-7336-24	抗菌長靴ラック傾斜3×5ピンク15人用	94,000	103,000
27	2-7336-25	抗菌長靴ラック傾斜3×5ブルー15人用	94,000	103,000
27	2-7336-26	抗菌長靴ラック傾斜3×5イエロー15人用	94,000	103,000
27	2-7336-27	抗菌長靴ラック傾斜4×4ピンク16人用	93,000	102,000
27	2-7336-28	抗菌長靴ラック傾斜4×4ブルー16人用	93,000	102,000
27	2-7336-29	抗菌長靴ラック傾斜4×4イエロー16人用	93,000	102,000
27	2-7336-30	抗菌長靴ラック傾斜4×5ピンク20人用	102,500	113,000
27	2-7336-31	抗菌長靴ラック傾斜4×5ブルー20人用	102,500	113,000
27	2-7336-32	抗菌長靴ラック傾斜4×5イエロー20人用	102,500	113,000
27	2-7340-21	抗菌長靴ラック3列4段ピンク12人用	48,000	51,000
27	2-7340-22	抗菌長靴ラック3列4段ブルー12人用	48,000	51,000
27	2-7340-23	抗菌長靴ラック3列4段イエロー12人用	48,000	51,000
27	2-7340-33	抗菌長靴ラックN-289-G1	48,000	51,000
27	2-7340-24	抗菌長靴ラック3列5段ピンク15人用	57,000	61,000
27	2-7340-25	抗菌長靴ラック3列5段ブルー15人用	57,000	61,000
27	2-7340-26	抗菌長靴ラック3列5段イエロー15人用	57,000	61,000
27	2-7340-34	抗菌長靴ラックN-290-G1	57,000	61,000
27	2-7340-27	抗菌長靴ラック4列4段ピンク16人用	53,000	57,000
27	2-7340-28	抗菌長靴ラック4列4段ブルー16人用	53,000	57,000
27	2-7340-29	抗菌長靴ラック4列4段イエロー16人用	53,000	57,000
27	2-7340-35	抗菌長靴ラックN-291-G1	53,000	57,000
27	2-7340-30	抗菌長靴ラック4列5段ピンク20人用	63,000	68,000
27	2-7340-31	抗菌長靴ラック4列5段ブルー20人用	63,000	68,000
27	2-7340-32	抗菌長靴ラック4列5段イエロー20人用	63,000	68,000
27	2-7340-36	抗菌長靴ラックN-292-G1	63,000	68,000
28	2-2308-11	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 白	1,440	1,530
28	2-2308-12	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 赤	1,440	1,530
28	2-2308-13	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 黄	1,440	1,530

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
28	2-2308-14	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 緑	1,440	1,530
28	2-2308-15	SFHACCPブラシ ハンドLソフト 青	1,440	1,530
28	2-2309-11	SFHACCPブラシ ハンドLハード 白	1,440	1,530
28	2-2309-12	SFHACCPブラシ ハンドLハード 赤	1,440	1,530
28	2-2309-13	SFHACCPブラシ ハンドLハード 黄	1,440	1,530
28	2-2309-14	SFHACCPブラシ ハンドLハード 緑	1,440	1,530
28	2-2309-15	SFHACCPブラシ ハンドLハード 青	1,440	1,530
28	3-5467-01	SFHACCPブラシ ハンドSハード 白	900	950
28	3-5467-02	SFHACCPブラシ ハンドSハード 赤	900	950
28	3-5467-03	SFHACCPブラシ ハンドSハード 黄	900	950
28	3-5467-04	SFHACCPブラシ ハンドSハード 緑	900	950
28	3-5467-05	SFHACCPブラシ ハンドSハード 青	900	950
28	3-5420-01	SFHACCPブラシ ショートハンドル白	2,250	2,430
28	3-5420-02	SFHACCPブラシ ショートハンドル赤	2,250	2,430
28	3-5420-03	SFHACCPブラシ ショートハンドル黄	2,250	2,430
28	3-5420-04	SFHACCPブラシ ショートハンドル緑	2,250	2,430
28	3-5420-05	SFHACCPブラシ ショートハンドル青	2,250	2,430
28	2-2349-11	SFHACCPブラシシュティリティソフト白	630	680
28	2-2349-12	SFHACCPブラシシュティリティソフト赤	630	680
28	2-2349-13	SFHACCPブラシシュティリティソフト黄	630	680
28	2-2349-14	SFHACCPブラシシュティリティソフト緑	630	680
28	2-2349-15	SFHACCPブラシシュティリティソフト青	630	680
28	2-2359-11	SFHACCPブラシシュティリティハード白	630	680
28	2-2359-12	SFHACCPブラシシュティリティハード赤	630	680
28	2-2359-13	SFHACCPブラシシュティリティハード黄	630	680
28	2-2359-14	SFHACCPブラシシュティリティハード緑	630	680
28	2-2359-15	SFHACCPブラシシュティリティハード青	630	680
28	2-2307-11	SFHACCPブラシ ハンド丸型 白	2,250	2,430
28	2-2307-12	SFHACCPブラシ ハンド丸型 赤	2,250	2,430
28	2-2307-13	SFHACCPブラシ ハンド丸型 黄	2,250	2,430
28	2-2307-14	SFHACCPブラシ ハンド丸型 緑	2,250	2,430
28	2-2307-15	SFHACCPブラシ ハンド丸型 青	2,250	2,430
28	3-5419-01	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ白	1,100	1,160
28	3-5419-02	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ赤	1,100	1,160
28	3-5419-03	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ黄	1,100	1,160
28	3-5419-04	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ緑	1,100	1,160
28	3-5419-05	SFHACCPブラシ ディッシュブラシ青	1,100	1,160
28	3-5421-01	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 白	900	950
28	3-5421-02	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 赤	900	950
28	3-5421-03	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 黄	900	950
28	3-5421-04	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 緑	900	950
28	3-5421-05	SFHACCPブラシ 爪ブラシ 青	900	950
29	4-1245-01	54316 HPハンドブラシ角型 白	2,500	2,700
29	4-1245-02	54317 HPハンドブラシ角型 赤	2,500	2,700
29	4-1245-03	54318 HPハンドブラシ角型 黄	2,500	2,700
29	4-1245-04	54319 HPハンドブラシ角型 緑	2,500	2,700
29	4-1245-05	54320 HPハンドブラシ角型 青	2,500	2,700
29	2-2266-01	ワンドブラシ55836白	2,800	3,000
29	2-2266-02	ワンドブラシ55837赤	2,800	3,000
29	2-2266-03	ワンドブラシ55838黄	2,800	3,000
29	2-2266-04	ワンドブラシ55839緑	2,800	3,000
29	2-2266-05	ワンドブラシ55840青	2,800	3,000
29	2-2338-01	ロングハンドルブラシ55816(ハード)	3,200	3,400
29	2-2338-02	ロングハンドルブラシ55817(ハード)	3,200	3,400
29	2-2338-03	ロングハンドルブラシ55818(ハード)	3,200	3,400
29	2-2338-04	ロングハンドルブラシ55819(ハード)	3,200	3,400
29	2-2338-05	ロングハンドルブラシ55820(ハード)	3,200	3,400
31	61-8500-67	57072 HPMハンド磁性ブラシ丸型赤	6,500	7,150
31	61-8500-68	57073 HPMハンド磁性ブラシ丸型黄	6,500	7,150
31	61-8500-69	57074 HPMハンド磁性ブラシ丸型緑	6,500	7,150
31	61-8500-70	57075 HPMハンド磁性ブラシ丸型青	6,500	7,150
31	61-8500-76	57032 HPMハンド磁性ブラシS 赤	3,700	4,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
31	61-8500-77	57033 HPMハンド磁性ブラシS 黄	3,700	4,100
31	61-8500-78	57034 HPMハンド磁性ブラシS 緑	3,700	4,100
31	61-8500-79	57035 HPMハンド磁性ブラシS 青	3,700	4,100
32	61-8501-19	57002 HPM長ハンドル磁性ブラシ赤	5,000	5,500
32	61-8501-20	57003 HPM長ハンドル磁性ブラシ黄	5,000	5,500
32	61-8501-21	57004 HPM長ハンドル磁性ブラシ緑	5,000	5,500
32	61-8501-22	57005 HPM長ハンドル磁性ブラシ青	5,000	5,500
32	61-8501-10	57092 HPMワンド磁性ブラシ 赤	4,500	4,950
32	61-8501-11	57093 HPMワンド磁性ブラシ 黄	4,500	4,950
32	61-8501-12	57094 HPMワンド磁性ブラシ 緑	4,500	4,950
32	61-8501-13	57095 HPMワンド磁性ブラシ 青	4,500	4,950
32	4-1243-01	57107 HPMペン磁性ブラシ 赤	2,000	2,200
32	4-1243-02	57108 HPMペン磁性ブラシ 黄	2,000	2,200
32	4-1243-03	57109 HPMペン磁性ブラシ 緑	2,000	2,200
32	4-1243-04	57110 HPMペン磁性ブラシ 青	2,000	2,200
32	4-1234-01	57642 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
32	4-1234-02	57643 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
32	4-1234-03	57644 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
32	4-1234-04	57645 HPM磁性パイプクリーナー	2,200	2,450
32	4-1235-01	57647 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
32	4-1235-02	57648 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
32	4-1235-03	57649 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
32	4-1235-04	57650 HPM磁性パイプクリーナー	2,300	2,550
32	4-1236-01	57652 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
32	4-1236-02	57653 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
32	4-1236-03	57654 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
32	4-1236-04	57655 HPM磁性パイプクリーナー	2,400	2,650
32	4-1237-01	57657 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
32	4-1237-02	57658 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
32	4-1237-03	57659 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
32	4-1237-04	57660 HPM磁性パイプクリーナー	2,500	2,750
32	3-3488-01	ハンド磁性ブラシ S57032赤	3,700	4,100
32	3-3488-02	ハンド磁性ブラシ S57033黄	3,700	4,100
32	3-3488-03	ハンド磁性ブラシ S57034緑	3,700	4,100
32	3-3488-04	ハンド磁性ブラシ S57035青	3,700	4,100
32	3-3487-01	ハンド磁性ブラシ L57042赤	3,900	4,300
32	3-3487-02	ハンド磁性ブラシ L57043黄	3,900	4,300
32	3-3487-03	ハンド磁性ブラシ L57044緑	3,900	4,300
32	3-3487-04	ハンド磁性ブラシ L57045青	3,900	4,300
33	3-3489-01	ショートハンドル磁性ブラシ57082赤	4,800	5,300
33	3-3489-02	ショートハンドル磁性ブラシ57083黄	4,800	5,300
33	3-3489-03	ショートハンドル磁性ブラシ57084緑	4,800	5,300
33	3-3489-04	ショートハンドル磁性ブラシ57085青	4,800	5,300
33	61-8500-95	57022 HPMディッシュ磁性ブラシ赤	3,700	4,100
33	61-8500-96	57023 HPMディッシュ磁性ブラシ黄	3,700	4,100
33	61-8500-97	57024 HPMディッシュ磁性ブラシ緑	3,700	4,100
33	61-8500-98	57025 HPMディッシュ磁性ブラシ青	3,700	4,100
33	3-3490-01	ディッシュ磁性ブラシ スリム57012赤	3,400	3,750
33	3-3490-02	ディッシュ磁性ブラシ スリム57013黄	3,400	3,750
33	3-3490-03	ディッシュ磁性ブラシ スリム57014緑	3,400	3,750
33	3-3490-04	ディッシュ磁性ブラシ スリム57015青	3,400	3,750
33	3-3492-01	ユーティリティ磁性ブラシ57102赤	1,500	1,650
33	3-3492-02	ユーティリティ磁性ブラシ57103黄	1,500	1,650
33	3-3492-03	ユーティリティ磁性ブラシ57104緑	1,500	1,650
33	3-3492-04	ユーティリティ磁性ブラシ57105青	1,500	1,650
33	3-3491-01	ベーカリー磁性ブラシ57052赤	4,500	4,950
33	3-3491-02	ベーカリー磁性ブラシ57053黄	4,500	4,950
33	3-3491-03	ベーカリー磁性ブラシ57054緑	4,500	4,950
33	3-3491-04	ベーカリー磁性ブラシ57055青	4,500	4,950
33	3-3486-02	ニューボトル磁性ブラシヘッド57062赤	6,000	6,600
33	3-3486-03	ニューボトル磁性ブラシヘッド57063黄	6,000	6,600
33	3-3486-04	ニューボトル磁性ブラシヘッド57064緑	6,000	6,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
33	3-3486-05	ニューボトル磁性ブラシヘッド57065青	6,000	6,600
33	3-3617-02	ニューボトル磁性ブラシヘッド57067赤	6,200	6,850
33	3-3617-03	ニューボトル磁性ブラシヘッド57068黄	6,200	6,850
33	3-3617-04	ニューボトル磁性ブラシヘッド57069緑	6,200	6,850
33	3-3617-05	ニューボトル磁性ブラシヘッド57070青	6,200	6,850
34	4-1238-01	57762 パイプクリーナーヘッド	2,200	2,450
34	4-1238-02	57763 パイプクリーナーヘッド	2,200	2,450
34	4-1238-03	57764 パイプクリーナーヘッド	2,200	2,450
34	4-1238-04	57765 パイプクリーナーヘッド	2,200	2,450
34	4-1239-01	57767 パイプクリーナーヘッド	2,300	2,550
34	4-1239-02	57768 パイプクリーナーヘッド	2,300	2,550
34	4-1239-03	57769 パイプクリーナーヘッド	2,300	2,550
34	4-1239-04	57770 パイプクリーナーヘッド	2,300	2,550
34	4-1240-01	57772 パイプクリーナーヘッド	2,400	2,650
34	4-1240-02	57773 パイプクリーナーヘッド	2,400	2,650
34	4-1240-03	57774 パイプクリーナーヘッド	2,400	2,650
34	4-1240-04	57775 パイプクリーナーヘッド	2,400	2,650
34	4-1241-01	57777 パイプクリーナーヘッド	2,500	2,750
34	4-1241-02	57778 パイプクリーナーヘッド	2,500	2,750
34	4-1241-03	57779 パイプクリーナーヘッド	2,500	2,750
34	4-1241-04	57780 パイプクリーナーヘッド	2,500	2,750
34	2-2306-01	ミニパイプブラシ 小 ホワイト	900	950
34	2-2306-02	ミニパイプブラシ 小 レッド	900	950
34	2-2306-03	ミニパイプブラシ 小 イエロー	900	950
34	2-2306-04	ミニパイプブラシ 小 グリーン	900	950
34	2-2306-05	ミニパイプブラシ 小 ブルー	900	950
34	3-3614-01	ミニパイプブラシ55666白中	900	950
34	3-3614-02	ミニパイプブラシ55667赤中	900	950
34	3-3614-03	ミニパイプブラシ55668黄中	900	950
34	3-3614-04	ミニパイプブラシ55669緑中	900	950
34	3-3614-05	ミニパイプブラシ55670青中	900	950
34	3-3615-01	ミニパイプブラシ55671白大	900	950
34	3-3615-02	ミニパイプブラシ55672赤大	900	950
34	3-3615-03	ミニパイプブラシ55673黄大	900	950
34	3-3615-04	ミニパイプブラシ55674緑大	900	950
34	3-3615-05	ミニパイプブラシ55675青大	900	950
34	2-2290-01	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 白	1,200	1,300
34	2-2290-02	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 赤	1,200	1,300
34	2-2290-03	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 黄	1,200	1,300
34	2-2290-04	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 緑	1,200	1,300
34	2-2290-05	パイプクリーナー Φ35ブラシヘッド 青	1,200	1,300
34	2-2301-01	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 白	1,500	1,600
34	2-2301-02	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 赤	1,500	1,600
34	2-2301-03	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 黄	1,500	1,600
34	2-2301-04	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 緑	1,500	1,600
34	2-2301-05	パイプクリーナー Φ60ブラシヘッド 青	1,500	1,600
34	2-2302-01	ジョイントパイプクリーナー55701ロッド	1,300	1,400
34	2-2302-02	ジョイントパイプクリーナー55706ロッド	2,000	2,200
34	2-2302-03	ジョイントパイプクリーナー55711ロッド	3,000	3,300
34	2-2302-05	パイプクリーナー55695中間ロッド	3,400	3,700
34	4-1242-01	57162 HPM磁性タワシS 赤	3,800	4,200
34	4-1242-02	57163 HPM磁性タワシS 黄	3,800	4,200
34	4-1242-03	57164 HPM磁性タワシS 緑	3,800	4,200
34	4-1242-04	57165 HPM磁性タワシS 青	3,800	4,200
37	2-2263-01	自在ほうき ハード ホワイト	5,000	5,300
37	2-2263-02	自在ほうき ハード レッド	5,000	5,300
37	2-2263-03	自在ほうき ハード イエロー	5,000	5,300
37	2-2263-04	自在ほうき ハード グリーン	5,000	5,300
37	2-2263-05	自在ほうき ハード ブルー	5,000	5,300
37	2-2264-01	自在ほうき スペアハード ホワイト	2,000	2,100
37	2-2264-02	自在ほうき スペアハード レッド	2,000	2,100
37	2-2264-03	自在ほうき スペアハード イエロー	2,000	2,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
37	2-2264-04	自在ほうき スペアハード グリーン	2,000	2,100
37	2-2264-05	自在ほうき スペアハード ブルー	2,000	2,100
37	4-1219-01	ハンディ オールステンレスチトリ	10,000	10,600
37	63-1427-68	13500 オールステンレスチトリ穴無	15,000	16,700
37	63-1427-69	13500 オールステンレスチトリ穴明	15,000	16,700
40	7-1084-01	おうとくりん防護品キット	590	610
40	7-1084-02	おうとくりん吸収シート入り	920	960
45	2-4224-11	ハンドシャーレ HSM-010	1,350	1,550
45	2-4224-61	ハンドシャーレ HSM-100	12,000	13,800
53	1-8549-01	アズノールシャーレφ40×13.5五百入	4,200	4,400
53	1-8549-02	アズノールシャーレφ55×17 500入	6,400	6,800
53	1-8549-03	アズノールシャーレφ70×15六百入	8,800	9,300
53	1-8549-04	アズノールシャーレφ90×20 500入	10,500	11,000
53	1-8549-05	アズノールシャーレGD90-15-2	10,800	11,400
53	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	8,400	8,900
53	6-9742-01	CHICシャーレ90-15 10×50入	9,200	9,650
54	3-5273-03	自動希釈装置505.002	52,000	55,000
54	3-5273-04	自動希釈装置505.003	120,000	130,000
54	3-5273-05	自動希釈装置505.004	65,000	70,000
54	2-3554-21	ダイリ्यूター DIL-300N	295,000	305,000
55	2-4208-13	自動分注器 チューブセット561101	31,500	35,500
55	2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	31,500	35,500
55	2-4208-14	自動分注器 チューブセット561103	31,500	35,500
55	2-4208-15	自動分注器 チューブセット561104	31,500	35,500
55	2-4208-16	自動分注器 チューブセット561105	31,500	35,500
55	2-4208-17	自動分注器 チューブセット562101	34,600	35,500
55	2-4208-18	自動分注器 チューブセット562102	34,600	38,500
55	2-4208-19	自動分注器 チューブセット562103	34,600	38,500
55	2-4208-20	自動分注器 チューブセット562104	34,600	38,500
55	2-4208-21	自動分注器 チューブセット562105	34,600	38,500
55	2-4208-22	自動分注器 ポンプ用チューブ561301	7,100	8,500
55	2-4208-23	自動分注器 ポンプ用チューブ561302	7,100	8,500
55	2-4208-24	自動分注器 ポンプ用チューブ513011	7,100	8,500
55	2-4208-25	自動分注器 ポンプ用チューブ561304	7,100	8,500
55	2-4208-26	自動分注器 ポンプ用チューブ561305	7,100	8,500
55	2-4208-27	自動分注器 フットペダル	18,000	20,000
55	2-4208-12	自動分注器ハンディガン	35,800	36,500
55	1-5916-12	チューピングポンプチューブカートリッジH	7,000	7,500
55	2-8939-15	シングルコネクターセット 413003	32,300	33,000
55	2-8939-16	ダブルコネクターセット 414004	34,500	35,800
57	3-5406-01	E-Mixホモジナイズバッグフィルター付	11,800	12,600
57	3-5406-02	E-Mixホモジナイズバッグフィルター無	9,800	10,500
57	3-5406-03	E-Mixホモジナイズバッグ ミニ	12,000	12,800
57	2-6391-01	サニスペックテストバッグ フィルタ付	14,500	16,000
57	2-6391-02	サニスペックテストバッグ フィルタ無し	9,300	10,200
57	2-6391-03	サニスペックテストバッグ・ミニフィルタ付	10,000	11,000
57	2-6391-04	サニスペックテストバッグ・エコフィルタ付	12,000	13,000
57	2-6391-06	サニスペックテストバッグソフトフィルタ付	10,000	11,000
57	2-6391-51	テストバッグフィルタ付 500枚×10枚	118,500	130,000
57	2-6391-52	テストバッグフィルタ無 500枚×10枚	90,000	99,000
57	2-6391-53	テストバッグミニフィルタ付 五千枚	85,000	93,000
57	2-6391-54	テストバッグエコフィルタ付 五千枚	105,000	115,000
57	2-6391-56	テストバッグソフトフィルタ付 五千枚	98,600	108,000
58	2-5822-04	バッグラック 400 架数10	22,800	25,000
59	1-6035-11	パーソナルインキュベーターPIC-101	59,500	63,000
59	63-1394-05	LTI-2100 小型低温恒温器	285,000	298,000
59	63-1394-06	LTI-2100C 小型低温恒温器	300,000	315,000
60	1-2185-11	水槽 PP-28	7,900	8,300
60	1-2185-12	水槽 PP-36	8,300	8,700
61	2-5764-01	コロニーカウンターペンタイプ CC-1	10,200	11,800
63	1-1727-21	データロガー HT300	74,000	78,700
64	1-1598-01	サニスペック滅菌袋SP-2838 百枚	2,600	2,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
64	2-3534-01	サニスペック滅菌バッグSF-2035百枚	3,800	4,180
64	2-3545-01	サニスペック滅菌バッグ SF-5075	15,000	16,500
64	2-2175-01	オートクレープバッグBH5070N	17,250	20,000
64	2-2175-02	B30651N オートクレープバッグ	12,000	13,000
64	2-2175-03	B40651N オートクレープバッグ	20,000	23,000
64	2-2175-06	B50701N オートクレープバッグ	12,600	14,000
64	2-2175-04	B5080BN オートクレープバッグ	14,000	16,000
64	2-2175-05	B5080CN オートクレープバッグ	14,000	16,000
64	2-2175-07	B60801N オートクレープバッグ	17,200	22,000
65	1-1903-21	ビオラモピペット4640360	19,580	20,500
65	1-1903-22	ビオラモピペット4640370	19,580	20,500
65	1-1903-23	ビオラモピペット4640380	19,580	20,500
65	1-1903-24	ビオラモピペット4640390	19,580	20,500
65	1-1903-26	ビオラモピペット4640410	19,580	20,500
65	1-1903-25	ビオラモピペット4640400	19,580	20,500
66	1-2066-01	ショートピペットGSP010205	7,100	7,300
66	1-2066-02	ショートピペットGSP010210	7,000	7,200
66	1-2066-03	ショートピペットGSP010225 百本	6,400	6,600
66	2-4132-01	Vディスポピペット1ml 小分 600本	13,100	13,500
66	2-4132-02	Vディスポピペット2ml 小分 500本	13,300	13,700
66	2-4132-03	Vディスポピペット5ml 小分 200本	7,700	8,000
66	2-4132-14	ビオラモディスポピペット10ml 小分け	8,400	8,700
66	2-4132-05	Vディスポピペット25ml小分 150本	11,500	12,000
66	2-4132-06	Vディスポピペット50ml小分 90本	13,200	13,600
66	1-2247-01	ビオラモディスポピペット1ml 500本	8,700	9,000
66	1-2247-02	ビオラモディスポピペット2ml 500本	11,500	12,000
66	1-2247-03	ビオラモディスポピペット5ml 200本	6,600	6,800
66	1-2247-14	ビオラモディスポピペット 10ml	7,000	7,200
66	1-2247-05	Vディスポピペット25ml 150本	9,700	10,000
66	1-2247-06	ビオラモディスポピペット50ml 百本	11,500	12,000
66	2-4131-01	Vディスポピペット1mlプラ包装600本	13,400	13,800
66	2-4131-02	Vディスポピペット2mlプラ包装500本	14,000	14,500
66	2-4131-03	Vディスポピペット5mlプラ包装200本	7,800	8,000
66	2-4131-05	Vディスポピペット25mlプラ装150本	11,500	12,000
66	2-4131-06	Vディスポピペット50mlプラ包装90本	12,600	13,000
66	2-5237-11	ディスポピペットⅡ紙 プラ1mL 千本	17,270	18,000
66	2-5237-12	VディスポピペットⅡ紙 プラ2mL 千本	21,780	22,900
66	2-5237-03	VピペットⅡ 紙プラ包装5mL 200本	6,270	6,600
66	2-5237-04	VピペットⅡ 紙プラ包装10mL 200本	6,710	7,050
66	2-5237-05	VピペットⅡ 紙プラ包装25mL 200本	12,100	12,700
66	2-5237-06	ビオラモピペットⅡ紙 プラ50mL 百本	11,000	11,500
66	2-5238-11	ビオラモディスポピペットⅡプラ1mL 千本	21,120	21,700
66	2-5238-12	ビオラモディスポピペットⅡプラ2mL 千本	26,730	27,500
66	2-5238-03	ビオラモピペットⅡプラ 5mL 200本	7,260	7,500
66	2-5238-04	ビオラモピペットⅡプラ10mL 200本	8,030	8,250
66	2-5238-05	ビオラモピペットⅡプラ25mL 200本	14,520	15,000
66	2-5238-06	ビオラモピペットⅡプラ 50mL 百本	13,200	13,600
67	1-3192-01	ディスポコーンラージ棒 SFC-1000	8,300	8,800
67	2-5966-01	SUSコーンラージ棒 HKB 10本入り	2,800	3,100
67	2-6389-01	コーンラージ棒 HKB2 10入	2,200	2,500
67	2-7979-01	ステンコーンラージ棒 HKB3 10本	2,500	2,800
68	6-8762-05	ワールパックB01009WA 五百枚	9,800	10,600
68	6-8762-01	ワールパックB00679WA 五百枚	11,000	12,000
68	6-8762-06	ワールパックB00992WA 五百枚	12,300	13,400
68	6-8762-07	ワールパックB01018WA 五百枚	15,800	17,300
68	6-8762-02	ワールパックB00736WA 五百枚	15,000	18,000
68	6-8762-08	ワールパックB01020WA 五百枚	18,500	22,200
68	6-8762-03	ナスコワイマルパックバック 1255WA	23,800	27,200
68	6-8762-09	ワールパックB01063WA 五百枚	24,000	26,300
68	6-8762-10	ワールパックB00990WA 五百枚	19,000	20,800
68	6-8762-11	ワールパックB00994WA 五百枚	22,500	24,600
68	6-8762-12	ワールパックB01027WA 五百枚	26,000	28,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
68	6-8762-13	ナスコ・ワールパック B01532WA	30,000	32,800
68	6-8762-14	ナスコ・ワールパック B01323WA	30,000	36,000
68	1-1749-05	ワールパックB01067WA 五百枚	10,200	11,100
68	1-1749-06	ワールパックB01064WA 五百枚	10,500	11,500
68	1-1749-01	ワールパックB01062WA 五百枚	11,900	14,300
68	1-1749-07	ワールパックB01489WA 五百枚	13,500	14,800
68	1-1749-08	ワールパックB01490WA 五百枚	17,500	21,000
68	1-1749-02	ワールパックB01065WA 五百枚	17,000	20,400
68	1-1749-03	ワールパックB01297WA 五百枚	22,700	26,600
68	1-1749-09	ワールパックB01196WA 五百枚	25,000	30,000
68	1-1749-10	ワールパックB01491WA 五百枚	23,000	25,300
68	1-1749-16	ワールパックB01195WA 五百枚	35,000	42,000
68	1-1749-11	ワールパックB01515WA 五百枚	36,000	39,650
68	1-1749-12	ワールパックB01445WA 250枚	29,500	35,400
68	1-1749-13	ワールパックB01446WA 250枚	35,500	38,800
68	1-1749-15	ナスコ・ワールパックB01447WA百枚	23,500	25,700
68	3-9137-01	ワールパックB01062WT 500枚	11,000	11,900
68	3-9137-02	ワールパックB01062BT 500枚	11,000	11,900
68	3-9137-03	ワールパックB01062RT 500枚	11,000	11,900
68	3-9137-04	ワールパックB01065WT 500枚	16,500	17,800
68	3-9137-05	ワールパックB01065BT 500枚	16,500	17,800
68	3-9137-06	ワールパックB01065RT 500枚	16,500	17,800
68	3-9137-07	ワールパックB01297WT 500枚	22,000	23,800
68	3-9137-08	ワールパックB01297BT 500枚	22,000	23,800
68	3-9137-09	ワールパックB01297RT 500枚	22,000	23,800
68	3-9137-10	ワールパックB01195WT 500枚	36,000	38,900
68	3-9137-11	ワールパックB01195BT 500枚	36,000	38,900
68	3-9137-12	ワールパックB01195RT 500枚	36,000	38,900
68	3-9116-01	ワールパックB01472WA 五百枚	14,800	16,200
68	3-9116-02	ワールパックB01418WA 五百枚	22,400	24,500
68	3-9116-03	ワールパックB01558WA 五百枚	40,000	43,800
69	3-9114-01	ナスコ・フィルターバッグB01547WA	29,000	31,700
69	3-9114-11	ナスコ・ロックパイプB01550WA	12,100	13,200
69	3-5411-01	サンプリングバッグ遮光 EPN-4590	31,500	39,700
69	3-5411-02	サンプリングバッグ遮光 EPN-4512	33,400	42,000
69	3-5411-03	サンプリングバッグ遮光 EPN-4515	36,200	45,500
69	3-5409-01	サンプリングバッグEPL-3070 千枚	25,000	30,100
69	3-5409-02	サンプリングバッグEPL-4590 千枚	30,000	36,000
69	3-5409-03	サンプリングバッグEPL-5590 千枚	36,000	43,100
69	3-5409-04	サンプリングバッグEPL-4512 千枚	31,000	37,100
69	3-5409-05	サンプリングバッグEPL-5515 千枚	40,000	47,700
69	3-5409-06	サンプリングバッグEPL-7012 千枚	44,000	52,400
69	3-5410-01	サンプリングバッグEPR-3070 千枚	27,000	32,400
69	3-5410-02	サンプリングバッグEPR-4590 千枚	32,000	38,300
69	3-5410-03	サンプリングバッグEPR-5590 千枚	39,000	46,600
69	3-5410-04	サンプリングバッグEPR-4512 千枚	38,000	45,400
69	3-5410-05	サンプリングバッグEPR-5515 千枚	47,000	56,000
69	3-5410-06	サンプリングバッグEPR-7012 千枚	48,000	57,200
69	61-5080-42	V31XH202JP デジタルはかり	55,200	57,200
69	61-5080-43	V31XH2JP デジタルはかり	55,200	57,200
69	61-5080-44	V31X3JP デジタルはかり	47,100	48,800
69	61-5080-45	V31X6JP デジタルはかり	49,400	51,200
69	61-5080-46	V31XW301JP デジタルはかり	51,800	53,700
69	61-5080-47	V31XW3JP デジタルはかり	51,800	53,700
69	61-5080-48	V31XW6JP デジタルはかり	51,800	53,700
70	4-1287-01	66278 メンブレンフィルター	24,000	25,700
70	4-1287-02	66068 メンブレンフィルター	83,200	89,100
70	4-1287-03	68121 メンブレンフィルター	63,000	67,500
72	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,700	2,800
72	2-7442-01	検査用ハサミ TE-2007	1,400	1,600
73	3-3390-01	ESCO安全キャビネットAC2-2J7	1,030,000	1,050,000
73	3-3390-02	ESCO安全キャビネットAC2-3N7	1,150,000	1,170,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
73	3-3390-03	ESCO安全キャビネットAC2-4N7	1,200,000	1,220,000
73	3-3390-04	ESCO安全キャビネットAC2-5N7	1,400,000	1,420,000
73	3-3390-05	ESCO安全キャビネットAC2-6N7	1,450,000	1,470,000
74	4-1289-01	SUSFG-163 作業台	127,600	146,600
74	4-1289-02	SUSFG-266 作業台	193,600	222,600
74	4-1289-03	SUSFG-369 作業台	246,000	282,600
75	4-1230-01	T826-T4 赤外線放射温度計	22,900	25,000
75	4-1230-01-20	T826-T4 赤外線放射温度計校正書付	37,900	40,000
75	2-3537-02	折りたたみ式温度計 testo104	12,900	13,000
75	2-3537-02-20	testo104 折畳式温度計校正書付	22,900	23,000
79	2-2665-01	温度データロガーKT-155F	9,800	10,800
79	2-2665-02	温湿度データロガーKT-255F	10,800	13,800
79	2-2665-03	温度データロガーKT-155FP	11,800	12,800
79	2-2665-05	NFCウオッチロガーKT-175F	7,800	8,800
79	2-2665-06	NFCウオッチロガーKT-275F	9,800	12,800
79	2-2665-01-20	温度データロガーKT-155F校正付	24,800	25,800
79	2-2665-02-20	温湿度データロガーKT-255F校正付	25,800	28,800
79	2-2665-03-20	温度データロガーKT-155FP校正付	26,800	27,800
79	2-2665-05-20	NFCウオッチロガーKT-175F校正付	22,800	23,800
79	2-2665-06-20	NFCウオッチロガーKT-275F校正付	24,800	27,800
80	3-6557-01	ハロゲン水分計 HM1105	89,800	96,000
80	3-6557-02	ハロゲン水分計 HMA1101	149,800	160,000
80	3-6557-11	測定用アルミニウム皿 50枚	3,200	3,400
86	3-6580-01	手持屈折計 RAB-10	9,800	10,500
86	3-6580-02	手持屈折計 RAB-18	9,800	10,500
86	3-6580-03	手持屈折計 RAB-20	9,800	10,500
86	3-6580-04	手持屈折計 RAB-32	9,800	10,500
86	3-6580-05	手持屈折計 RAB-50	9,800	10,500
86	3-6580-06	手持屈折計 RAB-60	9,800	10,500
86	3-6580-07	手持屈折計 RAB-62	9,800	10,500
86	3-6580-09	手持屈折計 RAB-82	9,800	10,500
86	3-6580-10	手持屈折計 RAB-92	9,800	10,500
86	3-6529-01	食塩濃度屈折計 RAS-28	9,800	10,500
86	3-6528-01	海水濃度屈折計 RAWS-100	15,000	16,000
86	3-6527-01	アルコール濃度計 DAAL-25	22,000	23,500
86	3-6534-01	ブライン濃度屈折計 RAS-050	20,000	21,500
87	3-6450-01	デジタル塩分計 ASSC500	6,900	7,300
88	2-8989-01	デジタル食用油テスター0563・2750	66,000	68,000
89	1-5037-41	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	670,000	720,000
89	1-5037-42	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	670,000	720,000
89	1-5037-43	ブルックデジタル粘度計 HADV1M	670,000	720,000
89	1-5037-44	ブルックデジタル粘度計 HBDV1M	670,000	720,000
89	1-5037-51	ブルックデジタル粘度計 LVDVE	540,000	590,000
89	1-5037-52	ブルックデジタル粘度計 RVDVE	540,000	590,000
89	1-5037-53	ブルックデジタル粘度計 HADVE	540,000	590,000
89	1-5037-54	ブルックデジタル粘度計 HBDVE	540,000	590,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
83	62-2123-07	PR-0040SG-001ピュアライト	1,082,000	1,103,700
83	62-2123-08	PR-0100SG-001ピュアライト	1,288,000	1,313,800
83	62-2123-09	PR-0250SG-001ピュアライト	2,162,000	2,205,300
83	62-2123-10	PR-0500SG-001ピュアライト	3,428,000	3,496,600
114	3-3669-22	FX2-50-11D アーム	66,000	72,000
114	3-3669-23	FX2-50-11U アーム	66,000	72,000
114	3-3669-24	FX2-50-15D アーム	76,000	83,000
114	3-3669-25	FX2-50-15U アーム	76,000	83,000
114	3-3669-26	FX2-75-11D アーム	84,000	91,000
114	3-3669-27	FX2-75-11U アーム	84,000	91,000
114	3-3669-28	FX2-75-15D アーム	98,000	106,000
114	3-3669-29	FX2-75-15U アーム	98,000	106,000
114	3-3669-30	FX2-100-12UD アーム	116,000	126,000
114	3-3669-31	FX2-100-18D アーム	142,000	154,000
114	3-3669-32	FX2-100-18U アーム	142,000	154,000
114	3-3669-33	FX2-100-24U アーム	167,000	181,000
114	3-3670-26	FX2-75E-11D アーム	107,000	116,000
114	3-3670-27	FX2-75E-11U アーム	107,000	116,000
114	3-3670-28	FX2-75E-15D アーム	120,000	130,000
114	3-3670-29	FX2-75E-15U アーム	120,000	130,000
114	3-3670-30	FX2-100E-12UD アーム	144,000	156,000
114	3-3670-31	FX2-100E-18D アーム	178,000	193,000
114	3-3670-32	FX2-100E-18U アーム	178,000	193,000
114	3-3670-33	FX2-100E-24U アーム	212,000	229,000
114	3-3671-26	FX2-75C-11D アーム	98,000	106,000
114	3-3671-27	FX2-75C-11U アーム	98,000	106,000
114	3-3671-28	FX2-75C-15D アーム	113,000	123,000
114	3-3671-29	FX2-75C-15U アーム	113,000	123,000
114	3-3671-30	FX2-100C-12UD アーム	135,000	146,000
114	3-3671-31	FX2-100C-18D アーム	166,000	180,000
114	3-3671-32	FX2-100C-18U アーム	166,000	180,000
114	3-3671-33	FX2-100C-24U アーム	197,000	213,000
115	3-3672-01	ベンチトップアームシステムMH	15,000	16,500
115	3-3672-02	ベンチトップアームシステムCH	17,000	18,500
115	3-3672-04	ベンチトップアームシステムDH	16,000	17,500
115	3-3672-05	ベンチトップアームシステムMHE	15,000	16,500
115	3-3672-06	ベンチトップアームシステムCHE	31,000	33,500
115	3-3672-08	ベンチトップアームシステムDHE	24,000	26,000
115	3-3672-09	ベンチトップアームシステムCHC	36,000	39,000
115	3-3672-11	ベンチトップアームシステムDHC	20,000	22,000
115	3-3672-12	ベンチトップアームシステムFX-G	6,000	6,500
115	3-3672-13	ベンチトップアームシステムFXE-G	11,000	12,000
115	3-3672-14	ベンチトップアームシステムFXC-G	6,000	6,500
115	3-3673-01	ベンチトップアームシステムCB	18,000	19,500
115	3-3673-02	ベンチトップアームシステムBB	15,000	16,500
115	3-3673-03	ベンチトップアームシステムEA-11	17,000	18,500
115	3-3673-04	ベンチトップアームシステムEA-22	28,000	30,500
115	3-3673-05	ベンチトップアームシステムCP	10,000	11,000
115	3-3673-10	ベンチトップアームシステムFX-WB	17,000	18,500
115	3-3673-11	ベンチトップアームシステムTB	10,000	11,000
115	3-3675-12	BH2-75 FX2ベンチトップホース	15,000	16,500
115	3-3675-13	BH2-100 FX2ベンチトップホース	22,000	24,000
115	3-3675-16	BH2-75E FX2ベンチトップホース	72,000	78,000
115	3-3675-17	BH2-100E ベンチトップホース	86,000	93,000
116	3-1391-21	空気清浄器ユニット付ベンチトップシステム	363,000	393,600
116	3-1391-11	ベンチトップ交換用フィルターカートリッジ	88,000	96,000
116	3-3669-22	FX2-50-11D アーム	66,000	72,000
116	3-3672-04	ベンチトップアームシステムDH	16,000	17,500
116	3-1391-12	ベンチトップカートRE-75N3	7,000	7,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
116	3-1391-13	ベンチトップカートFX-CA	140,000	152,000
116	3-1391-14	ベンチトップカートBT-EK-1	248,000	268,000
118	3-1327-01	耐酸廃液回収タンクユニットAcid-TK	74,000	80,000
123	3-7657-01	酸素クラスター除菌脱臭装置シルフィード1	380,000	410,000
123	3-7657-02	酸素クラスター除菌脱臭装置シルフィード2	600,000	640,000
123	3-7657-03	酸素クラスター除菌脱臭装置(天井露出型)	250,000	260,000
123	3-7657-04	酸素クラスター除菌脱臭装置(天井埋込型)	298,000	308,000
123	3-7657-05	酸素クラスター除菌脱臭装置Piccolo	190,000	200,000
123	3-7657-06	酸素クラスター除菌脱臭装置ライテイ2400	950,000	1,000,000
123	3-7657-07	酸素クラスター除菌脱臭装置ライテイ4800	1,250,000	1,320,000
123	3-7657-08	酸素クラスター除菌脱臭装置ライテイ7200	1,800,000	1,900,000
162	3-7765-01	中央実験台 SAO-1812	322,000	347,000
162	3-7765-02	中央実験台 SAO-2412	400,000	428,000
162	3-7765-03	中央実験台 SAO-3012	498,000	530,000
162	3-7765-04	中央実験台 SAO-3612	570,000	604,000
162	3-7766-01	中央実験台 SAO-1815	368,000	387,000
162	3-7766-02	中央実験台 SAO-2415	432,000	457,000
162	3-7766-03	中央実験台 SAO-3015	540,000	573,000
162	3-7766-04	中央実験台 SAO-3615	648,000	687,000
162	3-7797-01	中央実験台 SBO-1812 本体シロ	324,000	342,000
162	3-7797-02	中央実験台 SBO-2412 本体シロ	412,000	434,000
162	3-7797-03	中央実験台 SBO-3012 本体シロ	492,000	520,000
162	3-7797-04	中央実験台 SBO-3612 本体シロ	568,000	599,000
162	3-7798-01	中央実験台 SBO-1815 本体シロ	363,000	382,000
162	3-7798-02	中央実験台 SBO-2415 本体シロ	427,000	450,000
162	3-7798-03	中央実験台 SBO-3015 本体シロ	550,000	581,000
162	3-7798-04	中央実験台 SBO-3615 本体シロ	657,000	694,000
163	3-7936-01	中央実験台 SCO-1812 本体シロ	286,000	300,000
163	3-7936-02	中央実験台 SCO-2412 本体シロ	388,000	408,000
163	3-7936-03	中央実験台 SCO-3012 本体シロ	446,000	468,000
163	3-7936-04	中央実験台 SCO-3612 本体シロ	519,000	545,000
163	3-7937-01	中央実験台 SCO-1815 本体シロ	335,000	352,000
163	3-7937-02	中央実験台 SCO-2415 本体シロ	408,000	429,000
163	3-7937-03	中央実験台 SCO-3015 本体シロ	497,000	522,000
163	3-7937-04	中央実験台 SCO-3615 本体シロ	580,000	609,000
163	3-7934-01	中央実験台 SDO-1812 本体シロ	294,000	309,000
163	3-7934-02	中央実験台 SDO-2412 本体シロ	375,000	394,000
163	3-7934-03	中央実験台 SDO-3012 本体シロ	490,000	515,000
163	3-7934-04	中央実験台 SDO-3612 本体シロ	520,000	546,000
163	3-7935-01	中央実験台 SDO-1815 本体シロ	326,000	342,000
163	3-7935-02	中央実験台 SDO-2415 本体シロ	393,000	413,000
163	3-7935-03	中央実験台 SDO-3015 本体シロ	494,000	519,000
163	3-7935-04	中央実験台 SDO-3615 本体シロ	596,000	626,000
164	3-7767-01	中央実験台 SAO-1812CB本体シロ	353,000	370,000
164	3-7767-02	中央実験台 SAO-2412CB本体シロ	432,000	453,000
164	3-7767-03	中央実験台 SAO-3012CB本体シロ	525,000	551,000
164	3-7767-04	中央実験台 SAO-3612CB本体シロ	596,000	625,000
164	3-7768-01	中央実験台 SAO-1815CB本体シロ	389,000	407,000
164	3-7768-02	中央実験台 SAO-2415CB本体シロ	455,000	477,000
164	3-7768-03	中央実験台 SAO-3015CB本体シロ	568,000	595,000
164	3-7768-04	中央実験台 SAO-3615CB本体シロ	675,000	708,000
164	3-7932-01	中央実験台 SEA-1812 本体シロ	333,000	349,000
164	3-7932-02	中央実験台 SEA-2412 本体シロ	412,000	432,000
164	3-7932-03	中央実験台 SEA-3012 本体シロ	503,000	527,000
164	3-7932-04	中央実験台 SEA-3612 本体シロ	574,000	603,000
164	3-7933-01	中央実験台 SEA-1815 本体シロ	369,000	386,000
164	3-7933-02	中央実験台 SEA-2415 本体シロ	434,000	456,000
164	3-7933-03	中央実験台 SEA-3015 本体シロ	545,000	573,000
164	3-7933-04	中央実験台 SEA-3615 本体シロ	653,000	685,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
165	4-3311-01	SBO-1290 中央実験台	154,000	162,000
165	4-3311-02	SBO-1590 中央実験台	224,000	235,000
165	4-3311-03	SBO-1890 中央実験台	253,000	266,000
165	4-3341-01	SCO-1290 中央実験台	163,000	171,000
165	4-3341-02	SCO-1590 中央実験台	230,000	242,000
165	4-3341-03	SCO-1890 中央実験台	266,000	279,000
165	4-3340-01	SIO-1290 中央実験台	234,000	246,000
165	4-3340-02	SIO-1590 中央実験台	304,000	319,000
165	4-3340-03	SIO-1890 中央実験台	346,000	364,000
166	3-8042-01	中央実験台 SAO-1815SY	464,000	487,000
166	3-8042-02	中央実験台 SAO-2415SY	529,000	556,000
166	3-8042-03	中央実験台 SAO-3015SY	643,000	675,000
166	3-8042-04	中央実験台 SAO-3615SY	750,000	788,000
166	3-8043-01	中央実験台 SBO-1815SY	464,000	487,000
166	3-8043-02	中央実験台 SBO-2415SY	529,000	556,000
166	3-8043-03	中央実験台 SBO-3015SY	656,000	689,000
166	3-8043-04	中央実験台 SBO-3615SY	764,000	802,000
166	3-7799-01	中央実験台 SBO-2415SU本体シロ	830,000	912,000
166	3-7799-02	中央実験台 SBO-3015SU本体シロ	980,000	1,078,000
166	3-7799-03	中央実験台 SBO-3615SU本体シロ	1,110,000	1,222,000
167	3-7769-01	中央実験台 SAI-2412	555,000	588,000
167	3-7769-02	中央実験台 SAI-3012	632,000	671,000
167	3-7769-03	中央実験台 SAI-3612	725,000	769,000
167	3-7769-04	中央実験台 SAI-4212	797,000	843,000
167	3-7770-01	中央実験台 SAI-2415	618,000	655,000
167	3-7770-02	中央実験台 SAI-3015	684,000	724,000
167	3-7770-03	中央実験台 SAI-3615	798,000	843,000
167	3-7770-04	中央実験台 SAI-4215	904,000	957,000
167	3-7800-01	中央実験台 SBI-2412 本体シロ	553,000	581,000
167	3-7800-02	中央実験台 SBI-3012 本体シロ	640,000	672,000
167	3-7800-03	中央実験台 SBI-3612 本体シロ	724,000	760,000
167	3-7800-04	中央実験台 SBI-4212 本体シロ	798,000	838,000
167	3-7801-01	中央実験台 SBI-2415 本体シロ	621,000	652,000
167	3-7801-02	中央実験台 SBI-3015 本体シロ	689,000	723,000
167	3-7801-03	中央実験台 SBI-3615 本体シロ	814,000	854,000
167	3-7801-04	中央実験台 SBI-4215 本体シロ	920,000	966,000
167	3-7763-01	中央実験台 SAO-1812HU	558,000	586,000
167	3-7763-02	中央実験台 SAO-2412HU	687,000	722,000
167	3-7763-03	中央実験台 SAO-3012HU	840,000	882,000
167	3-7763-04	中央実験台 SAO-3612HU	924,000	970,000
167	3-7763-05	中央実験台 SAO-1815HU	595,000	625,000
167	3-7763-06	中央実験台 SAO-2415HU	711,000	747,000
167	3-7763-07	中央実験台 SAO-3015HU	885,000	929,000
167	3-7763-08	中央実験台 SAO-3615HU	1,003,000	1,053,000
168	3-7771-01	中央実験台 SFA-2412 本体シロ	740,000	781,000
168	3-7771-02	中央実験台 SFA-3012 本体シロ	811,000	856,000
168	3-7771-03	中央実験台 SFA-3612 本体シロ	843,000	890,000
168	3-7771-04	中央実験台 SFA-4212 本体シロ	914,000	964,000
168	3-7772-01	中央実験台 SFA-2415 本体シロ	775,000	821,000
168	3-7772-02	中央実験台 SFA-3015 本体シロ	833,000	882,000
168	3-7772-03	中央実験台 SFA-3615 本体シロ	886,000	936,000
168	3-7772-04	中央実験台 SFA-4215 本体シロ	993,000	1,049,000
168	3-7802-01	中央実験台 SFB-2412 本体シロ	736,000	777,000
168	3-7802-02	中央実験台 SFB-3012 本体シロ	817,000	860,000
168	3-7802-03	中央実験台 SFB-3612 本体シロ	837,000	882,000
168	3-7802-04	中央実験台 SFB-4212 本体シロ	914,000	962,000
168	3-7803-01	中央実験台 SFB-2415 本体シロ	774,000	818,000
168	3-7803-02	中央実験台 SFB-3015 本体シロ	832,000	879,000
168	3-7803-03	中央実験台 SFB-3615 本体シロ	898,000	948,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
168	3-7803-04	中央実験台 SFB-4215 本体シロ	1,006,000	1,062,000
168	3-7930-01	中央実験台 SEF-2412 本体シロ	724,000	763,000
168	3-7930-02	中央実験台 SEF-3012 本体シロ	785,000	827,000
168	3-7930-03	中央実験台 SEF-3612 本体シロ	834,000	879,000
168	3-7930-04	中央実験台 SEF-4212 本体シロ	896,000	944,000
168	3-7931-01	中央実験台 SEF-2415 本体シロ	759,000	802,000
168	3-7931-02	中央実験台 SEF-3015 本体シロ	807,000	854,000
168	3-7931-03	中央実験台 SEF-3615 本体シロ	876,000	926,000
168	3-7931-04	中央実験台 SEF-4215 本体シロ	981,000	1,030,000
169	3-7773-01	中央実験台 SAJ-1812 本体シロ	463,000	485,000
169	3-7773-02	中央実験台 SAJ-2412 本体シロ	564,000	590,000
169	3-7773-03	中央実験台 SAJ-3012 本体シロ	681,000	714,000
169	3-7773-04	中央実験台 SAJ-3612 本体シロ	812,000	852,000
169	3-7774-01	中央実験台 SAJ-1815 本体シロ	499,000	523,000
169	3-7774-02	中央実験台 SAJ-2415 本体シロ	587,000	614,000
169	3-7774-03	中央実験台 SAJ-3015 本体シロ	724,000	758,000
169	3-7774-04	中央実験台 SAJ-3615 本体シロ	891,000	934,000
169	3-7804-01	中央実験台 SBJ-1812 本体シロ	460,000	482,000
169	3-7804-02	中央実験台 SBJ-2412 本体シロ	570,000	597,000
169	3-7804-03	中央実験台 SBJ-3012 本体シロ	675,000	707,000
169	3-7804-04	中央実験台 SBJ-3612 本体シロ	812,000	851,000
169	3-7805-01	中央実験台 SBJ-1815 本体シロ	498,000	522,000
169	3-7805-02	中央実験台 SBJ-2415 本体シロ	585,000	613,000
169	3-7805-03	中央実験台 SBJ-3015 本体シロ	736,000	771,000
169	3-7805-04	中央実験台 SBJ-3615 本体シロ	904,000	949,000
170	3-7775-01	中央実験台 SAJ-1812G 本体シロ	480,000	503,000
170	3-7775-02	中央実験台 SAJ-2412G 本体シロ	615,000	644,000
170	3-7775-03	中央実験台 SAJ-3012G 本体シロ	753,000	790,000
170	3-7775-04	中央実験台 SAJ-3612G 本体シロ	845,000	887,000
170	3-7776-01	中央実験台 SAJ-1815G 本体シロ	516,000	540,000
170	3-7776-02	中央実験台 SAJ-2415G 本体シロ	638,000	668,000
170	3-7776-03	中央実験台 SAJ-3015G 本体シロ	796,000	834,000
170	3-7776-04	中央実験台 SAJ-3615G 本体シロ	924,000	969,000
170	3-7806-01	中央実験台 SBJ-1812G 本体シロ	477,000	499,000
170	3-7806-02	中央実験台 SBJ-2412G 本体シロ	621,000	651,000
170	3-7806-03	中央実験台 SBJ-3012G 本体シロ	747,000	784,000
170	3-7806-04	中央実験台 SBJ-3612G 本体シロ	845,000	886,000
170	3-7807-01	中央実験台 SBJ-1815G 本体シロ	515,000	539,000
170	3-7807-02	中央実験台 SBJ-2415G 本体シロ	636,000	667,000
170	3-7807-03	中央実験台 SBJ-3015G 本体シロ	808,000	846,000
170	3-7807-04	中央実験台 SBJ-3615G 本体シロ	937,000	982,000
171	3-7777-01	中央実験台 SAJ-1812E 本体シロ	537,000	564,000
171	3-7777-02	中央実験台 SAJ-2412E 本体シロ	703,000	738,000
171	3-7777-03	中央実験台 SAJ-3012E 本体シロ	827,000	868,000
171	3-7777-04	中央実験台 SAJ-3612E 本体シロ	972,000	1,020,000
171	3-7778-01	中央実験台 SAJ-1815E 本体シロ	572,000	600,000
171	3-7778-02	中央実験台 SAJ-2415E 本体シロ	727,000	763,000
171	3-7778-03	中央実験台 SAJ-3015E 本体シロ	869,000	912,000
171	3-7778-04	中央実験台 SAJ-3615E 本体シロ	1,048,000	1,100,000
171	3-7808-01	中央実験台 SBJ-1812E 本体シロ	534,000	562,000
171	3-7808-02	中央実験台 SBJ-2412E 本体シロ	711,000	747,000
171	3-7808-03	中央実験台 SBJ-3012E 本体シロ	822,000	863,000
171	3-7808-04	中央実験台 SBJ-3612E 本体シロ	969,000	1,017,000
171	3-7809-01	中央実験台 SBJ-1815E 本体シロ	571,000	600,000
171	3-7809-02	中央実験台 SBJ-2415E 本体シロ	724,000	760,000
171	3-7809-03	中央実験台 SBJ-3015E 本体シロ	882,000	926,000
171	3-7809-04	中央実験台 SBJ-3615E 本体シロ	1,064,000	1,117,000
172	3-7779-01	中央実験台 SAJ-1812EG本体シロ	553,000	581,000
172	3-7779-02	中央実験台 SAJ-2412EG本体シロ	758,000	796,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
172	3-7779-03	中央実験台 SAJ-3012EG本体シロ	900,000	945,000
172	3-7779-04	中央実験台 SAJ-3612EG本体シロ	1,003,000	1,053,000
172	3-7780-01	中央実験台 SAJ-1815EG本体シロ	590,000	619,000
172	3-7780-02	中央実験台 SAJ-2415EG本体シロ	779,000	818,000
172	3-7780-03	中央実験台 SAJ-3015EG本体シロ	943,000	990,000
172	3-7780-04	中央実験台 SAJ-3615EG本体シロ	1,082,000	1,136,000
172	3-7810-01	中央実験台 SBJ-1812EG本体シロ	550,000	578,000
172	3-7810-02	中央実験台 SBJ-2412EG本体シロ	764,000	802,000
172	3-7810-03	中央実験台 SBJ-3012EG本体シロ	893,000	937,000
172	3-7810-04	中央実験台 SBJ-3612EG本体シロ	1,003,000	1,053,000
172	3-7811-01	中央実験台 SBJ-1815EG本体シロ	587,000	617,000
172	3-7811-02	中央実験台 SBJ-2415EG本体シロ	779,000	818,000
172	3-7811-03	中央実験台 SBJ-3015EG本体シロ	953,000	1,001,000
172	3-7811-04	中央実験台 SBJ-3615EG本体シロ	1,095,000	1,150,000
173	3-7781-01	中央実験台 SAN-2412 本体シロ	687,000	722,000
173	3-7781-02	中央実験台 SAN-3012 本体シロ	788,000	827,000
173	3-7781-03	中央実験台 SAN-3612 本体シロ	906,000	951,000
173	3-7781-04	中央実験台 SAN-4212 本体シロ	1,037,000	1,089,000
173	3-7782-01	中央実験台 SAN-2415 本体シロ	753,000	790,000
173	3-7782-02	中央実験台 SAN-3015 本体シロ	840,000	882,000
173	3-7782-03	中央実験台 SAN-3615 本体シロ	977,000	1,026,000
173	3-7782-04	中央実験台 SAN-4215 本体シロ	1,145,000	1,202,000
173	3-7812-01	中央実験台 SBN-2412 本体シロ	685,000	719,000
173	3-7812-02	中央実験台 SBN-3012 本体シロ	795,000	834,000
173	3-7812-03	中央実験台 SBN-3612 本体シロ	898,000	943,000
173	3-7812-04	中央実験台 SBN-4212 本体シロ	1,035,000	1,087,000
173	3-7813-01	中央実験台 SBN-2415 本体シロ	750,000	788,000
173	3-7813-02	中央実験台 SBN-3015 本体シロ	837,000	879,000
173	3-7813-03	中央実験台 SBN-3615 本体シロ	987,000	1,037,000
173	3-7813-04	中央実験台 SBN-4215 本体シロ	1,158,000	1,216,000
174	3-7783-01	中央実験台 SAN-2412G 本体シロ	704,000	740,000
174	3-7783-02	中央実験台 SAN-3012G 本体シロ	840,000	882,000
174	3-7783-03	中央実験台 SAN-3612G 本体シロ	978,000	1,027,000
174	3-7783-04	中央実験台 SAN-4212G 本体シロ	1,069,000	1,123,000
174	3-7784-01	中央実験台 SAN-2415G 本体シロ	769,000	807,000
174	3-7784-02	中央実験台 SAN-3015G 本体シロ	891,000	934,000
174	3-7784-03	中央実験台 SAN-3615G 本体シロ	1,049,000	1,102,000
174	3-7784-04	中央実験台 SAN-4215G 本体シロ	1,177,000	1,236,000
174	3-7814-01	中央実験台 SBN-2412G 本体シロ	700,000	735,000
174	3-7814-02	中央実験台 SBN-3012G 本体シロ	845,000	888,000
174	3-7814-03	中央実験台 SBN-3612G 本体シロ	972,000	1,020,000
174	3-7814-04	中央実験台 SBN-4212G 本体シロ	1,069,000	1,122,000
174	3-7815-01	中央実験台 SBN-2415G 本体シロ	766,000	805,000
174	3-7815-02	中央実験台 SBN-3015G 本体シロ	890,000	934,000
174	3-7815-03	中央実験台 SBN-3615G 本体シロ	1,061,000	1,114,000
174	3-7815-04	中央実験台 SBN-4215G 本体シロ	1,187,000	1,247,000
175	3-7785-01	中央実験台 SAN-2412E 本体シロ	764,000	802,000
175	3-7785-02	中央実験台 SAN-3012E 本体シロ	929,000	976,000
175	3-7785-03	中央実験台 SAN-3612E 本体シロ	1,053,000	1,106,000
175	3-7785-04	中央実験台 SAN-4212E 本体シロ	1,195,000	1,255,000
175	3-7786-01	中央実験台 SAN-2415E 本体シロ	827,000	868,000
175	3-7786-02	中央実験台 SAN-3015E 本体シロ	982,000	1,031,000
175	3-7786-03	中央実験台 SAN-3615E 本体シロ	1,124,000	1,180,000
175	3-7786-04	中央実験台 SAN-4215E 本体シロ	1,303,000	1,368,000
175	3-7816-01	中央実験台 SBN-2412E 本体シロ	760,000	798,000
175	3-7816-02	中央実験台 SBN-3012E 本体シロ	936,000	983,000
175	3-7816-03	中央実験台 SBN-3612E 本体シロ	1,048,000	1,100,000
175	3-7816-04	中央実験台 SBN-4212E 本体シロ	1,197,000	1,257,000
175	3-7817-01	中央実験台 SBN-2415E 本体シロ	827,000	868,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
175	3-7817-02	中央実験台 SBN-3015E 本体シロ	981,000	1,030,000
175	3-7817-03	中央実験台 SBN-3615E 本体シロ	1,137,000	1,194,000
175	3-7817-04	中央実験台 SBN-4215E 本体シロ	1,319,000	1,385,000
176	3-7787-01	中央実験台 SAN-2412EG本体シロ	779,000	818,000
176	3-7787-02	中央実験台 SAN-3012EG本体シロ	985,000	1,034,000
176	3-7787-03	中央実験台 SAN-3612EG本体シロ	1,127,000	1,183,000
176	3-7787-04	中央実験台 SAN-4212EG本体シロ	1,229,000	1,291,000
176	3-7788-01	中央実験台 SAN-2415EG本体シロ	843,000	885,000
176	3-7788-02	中央実験台 SAN-3015EG本体シロ	1,035,000	1,087,000
176	3-7788-03	中央実験台 SAN-3615EG本体シロ	1,198,000	1,258,000
176	3-7788-04	中央実験台 SAN-4215EG本体シロ	1,337,000	1,404,000
176	3-7818-01	中央実験台 SBN-2412EG本体シロ	777,000	816,000
176	3-7818-02	中央実験台 SBN-3012EG本体シロ	991,000	1,041,000
176	3-7818-03	中央実験台 SBN-3612EG本体シロ	1,120,000	1,176,000
176	3-7818-04	中央実験台 SBN-4212EG本体シロ	1,229,000	1,291,000
176	3-7819-01	中央実験台 SBN-2415EG本体シロ	844,000	886,000
176	3-7819-02	中央実験台 SBN-3015EG本体シロ	1,035,000	1,087,000
176	3-7819-03	中央実験台 SBN-3615EG本体シロ	1,210,000	1,270,000
176	3-7819-04	中央実験台 SBN-4215EG本体シロ	1,352,000	1,419,000
177	3-7789-01	中央実験台 SFX-2412 本体シロ	868,000	914,000
177	3-7789-02	中央実験台 SFX-3012 本体シロ	961,000	1,010,000
177	3-7789-03	中央実験台 SFX-3612 本体シロ	1,017,000	1,071,000
177	3-7789-04	中央実験台 SFX-4212 本体シロ	1,148,000	1,208,000
177	3-7790-01	中央実験台 SFX-2415 本体シロ	903,000	954,000
177	3-7790-02	中央実験台 SFX-3015 本体シロ	983,000	1,037,000
177	3-7790-03	中央実験台 SFX-3615 本体シロ	1,060,000	1,117,000
177	3-7790-04	中央実験台 SFX-4215 本体シロ	1,227,000	1,294,000
177	3-7944-01	中央実験台 SFY-2412 本体シロ	864,000	910,000
177	3-7944-02	中央実験台 SFY-3012 本体シロ	967,000	1,017,000
177	3-7944-03	中央実験台 SFY-3612 本体シロ	1,011,000	1,064,000
177	3-7944-04	中央実験台 SFY-4212 本体シロ	1,148,000	1,208,000
177	3-7945-01	中央実験台 SFY-2415 本体シロ	902,000	953,000
177	3-7945-02	中央実験台 SFY-3015 本体シロ	982,000	1,035,000
177	3-7945-03	中央実験台 SFY-3615 本体シロ	1,072,000	1,129,000
177	3-7945-04	中央実験台 SFY-4215 本体シロ	1,240,000	1,308,000
178	3-7791-01	中央実験台 SFX-2412G 本体シロ	902,000	948,000
178	3-7791-02	中央実験台 SFX-3012G 本体シロ	1,012,000	1,064,000
178	3-7791-03	中央実験台 SFX-3612G 本体シロ	1,089,000	1,146,000
178	3-7791-04	中央実験台 SFX-4212G 本体シロ	1,181,000	1,243,000
178	3-7792-01	中央実験台 SFX-2415G 本体シロ	937,000	987,000
178	3-7792-02	中央実験台 SFX-3015G 本体シロ	1,034,000	1,089,000
178	3-7792-03	中央実験台 SFX-3615G 本体シロ	1,132,000	1,193,000
178	3-7792-04	中央実験台 SFX-4215G 本体シロ	1,260,000	1,327,000
178	3-7942-01	中央実験台 SFY-2412G 本体シロ	898,000	945,000
178	3-7942-02	中央実験台 SFY-3012G 本体シロ	1,018,000	1,071,000
178	3-7942-03	中央実験台 SFY-3612G 本体シロ	1,083,000	1,139,000
178	3-7942-04	中央実験台 SFY-4212G 本体シロ	1,181,000	1,243,000
178	3-7943-01	中央実験台 SFY-2415G 本体シロ	936,000	988,000
178	3-7943-02	中央実験台 SFY-3015G 本体シロ	1,033,000	1,089,000
178	3-7943-03	中央実験台 SFY-3615G 本体シロ	1,144,000	1,207,000
178	3-7943-04	中央実験台 SFY-4215G 本体シロ	1,273,000	1,342,000
179	3-7793-01	中央実験台 SFX-2412E 本体シロ	1,006,000	1,056,000
179	3-7793-02	中央実験台 SFX-3012E 本体シロ	1,103,000	1,158,000
179	3-7793-03	中央実験台 SFX-3612E 本体シロ	1,166,000	1,225,000
179	3-7793-04	中央実験台 SFX-4212E 本体シロ	1,311,000	1,377,000
179	3-7794-01	中央実験台 SFX-2415E 本体シロ	1,043,000	1,095,000
179	3-7794-02	中央実験台 SFX-3015E 本体シロ	1,129,000	1,186,000
179	3-7794-03	中央実験台 SFX-3615E 本体シロ	1,211,000	1,272,000
179	3-7794-04	中央実験台 SFX-4215E 本体シロ	1,393,000	1,462,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
179	3-7940-01	中央実験台 SFY-2412E 本体シロ	1,003,000	1,053,000
179	3-7940-02	中央実験台 SFY-3012E 本体シロ	1,111,000	1,167,000
179	3-7940-03	中央実験台 SFY-3612E 本体シロ	1,161,000	1,219,000
179	3-7940-04	中央実験台 SFY-4212E 本体シロ	1,311,000	1,377,000
179	3-7941-01	中央実験台 SFY-2415E 本体シロ	1,044,000	1,096,000
179	3-7941-02	中央実験台 SFY-3015E 本体シロ	1,128,000	1,185,000
179	3-7941-03	中央実験台 SFY-3615E 本体シロ	1,224,000	1,285,000
179	3-7941-04	中央実験台 SFY-4215E 本体シロ	1,406,000	1,476,000
180	3-7795-01	中央実験台 SFX-2412EG本体シロ	1,043,000	1,095,000
180	3-7795-02	中央実験台 SFX-3012EG本体シロ	1,158,000	1,216,000
180	3-7795-03	中央実験台 SFX-3612EG本体シロ	1,240,000	1,302,000
180	3-7795-04	中央実験台 SFX-4212EG本体シロ	1,343,000	1,410,000
180	3-7796-01	中央実験台 SFX-2415EG本体シロ	1,079,000	1,133,000
180	3-7796-02	中央実験台 SFX-3015EG本体シロ	1,185,000	1,244,000
180	3-7796-03	中央実験台 SFX-3615EG本体シロ	1,285,000	1,349,000
180	3-7796-04	中央実験台 SFX-4215EG本体シロ	1,424,000	1,495,000
180	3-7938-01	中央実験台 SFY-2412EG本体シロ	1,040,000	1,092,000
180	3-7938-02	中央実験台 SFY-3012EG本体シロ	1,166,000	1,225,000
180	3-7938-03	中央実験台 SFY-3612EG本体シロ	1,235,000	1,297,000
180	3-7938-04	中央実験台 SFY-4212EG本体シロ	1,344,000	1,411,000
180	3-7939-01	中央実験台 SFY-2415EG本体シロ	1,079,000	1,133,000
180	3-7939-02	中央実験台 SFY-3015EG本体シロ	1,183,000	1,243,000
180	3-7939-03	中央実験台 SFY-3615EG本体シロ	1,297,000	1,362,000
180	3-7939-04	中央実験台 SFY-4215EG本体シロ	1,439,000	1,511,000
181	3-5813-21	サイド実験台 SGA-475	54,000	57,000
181	3-5813-22	サイド実験台 SGA-675	65,000	67,000
181	3-5813-23	サイド実験台 SGA-975	83,000	85,000
181	3-5813-24	サイド実験台 SGA-1275	98,000	102,000
181	3-5813-25	サイド実験台 SGA-1575	140,000	147,000
181	3-5813-26	サイド実験台 SGA-1875	159,000	166,000
181	3-5813-27	サイド実験台 SGA-2475	207,000	217,000
181	3-5813-28	サイド実験台 SGA-3075	283,000	298,000
181	3-5693-21	サイド実験台 SHA-475 本体シロ	59,000	60,000
181	3-5693-22	サイド実験台 SHA-675 本体シロ	66,000	68,000
181	3-5693-23	サイド実験台 SHA-975 本体シロ	84,000	88,000
181	3-5693-24	サイド実験台 SHA-1275 本体シロ	102,000	107,000
181	3-5693-25	サイド実験台 SHA-1575 本体シロ	144,000	151,000
181	3-5693-26	サイド実験台 SHA-1875 本体シロ	168,000	175,000
181	3-5693-27	サイド実験台 SHA-2475 本体シロ	204,000	214,000
181	3-5693-28	サイド実験台 SHA-3075 本体シロ	288,000	303,000
181	1-4898-21	サイド実験台 SHA-975R 本体シロ	93,000	97,000
181	1-4898-22	サイド実験台 SHA-1275R本体シロ	113,000	119,000
181	1-4898-23	サイド実験台 SHA-1875R本体シロ	185,000	194,000
181	1-4898-24	サイド実験台 SHA-2475R本体シロ	226,000	237,000
181	1-4898-25	サイド実験台 SHA-3075R本体シロ	297,000	312,000
182	3-5824-31	サイド実験台 SIA-475	60,000	63,000
182	3-5824-32	サイド実験台 SIA-675	79,000	82,000
182	3-5824-33	サイド実験台 SIA-975	115,000	119,000
182	3-5824-34	サイド実験台 SIA-1275	148,000	154,000
182	3-5824-35	サイド実験台 SIA-1575	190,000	199,000
182	3-5824-36	サイド実験台 SIA-1875	217,000	228,000
182	3-5824-37	サイド実験台 SIA-2475	295,000	310,000
182	3-5824-38	サイド実験台 SIA-3075	379,000	398,000
182	3-4348-11	サイド実験台 SYA-475 本体シロ	56,000	59,000
182	3-4348-12	サイド実験台 SYA-675 本体シロ	60,000	63,000
182	3-4348-13	サイド実験台 SYA-975 本体シロ	82,000	85,000
182	3-4348-14	サイド実験台 SYA-1275 本体シロ	97,000	102,000
182	3-4348-15	サイド実験台 SYA-1575 本体シロ	142,000	149,000
182	3-4348-16	サイド実験台 SYA-1875 本体シロ	163,000	171,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
182	3-4348-17	サイド実験台 SYA-2475 本体シロ	194,000	204,000
182	3-4348-18	サイド実験台 SYA-3075 本体シロ	283,000	297,000
182	3-4347-11	サイド実験台 SIA-475SD本体シロ	65,000	68,000
182	3-4347-12	サイド実験台 SIA-675SD本体シロ	84,000	88,000
182	3-4347-13	サイド実験台 SIA-975SD本体シロ	125,000	130,000
182	3-4347-14	サイド実験台SIA-1275SD本体シロ	158,000	165,000
182	3-4347-15	サイド実験台SIA-1575SD本体シロ	200,000	209,000
182	3-4347-16	サイド実験台SIA-1875SD本体シロ	227,000	237,000
183	3-5705-21	サイド実験台 SNA-1275 本体シロ	133,000	140,000
183	3-5705-22	サイド実験台 SNA-1575 本体シロ	163,000	168,000
183	3-5705-23	サイド実験台 SNA-1875 本体シロ	168,000	174,000
183	3-5827-21	サイド実験台 SLA-1275 本体シロ	133,000	140,000
183	3-5827-22	サイド実験台 SLA-1575 本体シロ	163,000	169,000
183	3-5827-23	サイド実験台 SLA-1875 本体シロ	168,000	177,000
183	3-5829-21	サイド実験台 SMA-1275 本体シロ	119,000	126,000
183	3-5829-22	サイド実験台 SMA-1575 本体シロ	151,000	159,000
183	3-5829-23	サイド実験台 SMA-1875 本体シロ	165,000	174,000
183	3-5699-21	サイド実験台 SKA-1275 本体シロ	119,000	125,000
183	3-5699-22	サイド実験台 SKA-1575 本体シロ	151,000	159,000
183	3-5699-23	サイド実験台 SKA-1875 本体シロ	165,000	174,000
184	3-5831-21	サイド実験台 SSA-1575 本体シロ	173,000	182,000
184	3-5831-22	サイド実験台 SSA-1875 本体シロ	211,000	222,000
184	3-4187-11	サイド実験台 SSB-1575 本体シロ	169,000	178,000
184	3-4187-12	サイド実験台 SSB-1875 本体シロ	186,000	195,000
184	3-4319-11	サイド実験台 SWA-1575 本体シロ	163,000	171,000
184	3-4319-12	サイド実験台 SWA-1875 本体シロ	214,000	224,000
184	3-4476-11	サイド実験台 SXZ-1575 本体シロ	158,000	166,000
184	3-4476-12	サイド実験台 SXZ-1875 本体シロ	174,000	183,000
185	3-4318-11	サイド実験台 SXA-1575 本体シロ	152,000	159,000
185	3-4318-12	サイド実験台 SXA-1875 本体シロ	200,000	210,000
185	3-5719-21	サイド実験台 SXB-1575 本体シロ	148,000	155,000
185	3-5719-22	サイド実験台 SXB-1875 本体シロ	159,000	167,000
185	3-5717-21	サイド実験台 SVA-1275 本体シロ	139,000	146,000
185	3-5717-22	サイド実験台 SVA-1575 本体シロ	153,000	160,000
185	3-5717-23	サイド実験台 SVA-1875 本体シロ	165,000	174,000
185	3-5826-21	サイド実験台 SJA-1010 本体シロ	137,000	144,000
185	3-5826-22	サイド実験台 SJA-1111 本体シロ	165,000	174,000
186	3-5713-21	サイド実験台 SRA-1875 本体シロ	172,000	181,000
186	3-5713-22	サイド実験台 SRA-2475 本体シロ	215,000	226,000
186	3-5713-23	サイド実験台 SRA-3075 本体シロ	258,000	271,000
186	3-4472-11	サイド実験台 SRB-1875 本体シロ	209,000	219,000
186	3-4472-12	サイド実験台 SRB-2475 本体シロ	244,000	257,000
186	3-4472-13	サイド実験台 SRB-3075 本体シロ	275,000	289,000
186	3-4346-11	サイド実験台SRB-1875SD本体シロ	219,000	229,000
186	3-4346-12	サイド実験台SRB-2475SD本体シロ	254,000	267,000
186	3-4346-13	サイド実験台SRB-3075SD本体シロ	285,000	299,000
187	3-4185-11	サイド実験台 SQA-1875	190,000	198,000
187	3-4185-12	サイド実験台 SQA-2475	224,000	235,000
187	3-4185-13	サイド実験台 SQA-3075	280,000	293,000
187	3-4185-14	サイド実験台 SQA-3675	336,000	352,000
187	3-4186-11	サイド実験台 SQA-1890	219,000	230,000
187	3-4186-12	サイド実験台 SQA-2490	267,000	280,000
187	3-4186-13	サイド実験台 SQA-3090	331,000	346,000
187	3-4186-14	サイド実験台 SQA-3690	384,000	403,000
187	3-4183-11	サイド実験台 SOA-1875 本体シロ	187,000	197,000
187	3-4183-12	サイド実験台 SOA-2475 本体シロ	223,000	235,000
187	3-4183-13	サイド実験台 SOA-3075 本体シロ	282,000	296,000
187	3-4183-14	サイド実験台 SOA-3675 本体シロ	330,000	347,000
187	3-4184-11	サイド実験台 SOA-1890 本体シロ	216,000	227,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
187	3-4184-12	サイド実験台 SOA-2490 本体シロ	261,000	274,000
187	3-4184-13	サイド実験台 SOA-3090 本体シロ	336,000	353,000
187	3-4184-14	サイド実験台 SOA-3690 本体シロ	377,000	396,000
187	3-4345-11	サイド実験台SQA-1875SD本体シロ	201,000	210,000
187	3-4345-12	サイド実験台SQA-2475SD本体シロ	235,000	247,000
187	3-4345-13	サイド実験台SQA-3075SD本体シロ	291,000	305,000
187	3-2005-21	サイド実験台SOA-1875SD本体シロ	197,000	208,000
187	3-2005-22	サイド実験台SOA-2475SD本体シロ	236,000	249,000
187	3-2005-23	サイド実験台SOA-3075SD本体シロ	294,000	308,000
188	3-5830-41	サイド実験台 SQA-1875R本体シロ	198,000	208,000
188	3-5830-42	サイド実験台 SQA-2475R本体シロ	235,000	247,000
188	3-5830-43	サイド実験台 SQA-3075R本体シロ	297,000	312,000
188	3-4342-11	サイド実験台SQA-1875SS本体シロ	297,000	311,000
188	3-4342-12	サイド実験台SQA-2475SS本体シロ	331,000	347,000
188	3-4342-13	サイド実験台SQA-3075SS本体シロ	387,000	406,000
188	3-7760-01	サイド実験台 SQA-1875HU	348,000	365,000
188	3-7760-02	サイド実験台 SQA-2475HU	411,000	432,000
188	3-7760-03	サイド実験台 SQA-3075HU	500,000	525,000
188	3-7760-04	サイド実験台 SQA-3675HU	564,000	592,000
188	3-7760-05	サイド実験台 SQA-1890HU	377,000	396,000
188	3-7760-06	サイド実験台 SQA-2490HU	456,000	479,000
188	3-7760-07	サイド実験台 SQA-3090HU	550,000	578,000
188	3-7760-08	サイド実験台 SQA-3690HU	611,000	642,000
189	3-4344-11	サイド実験台 SQN-1875 本体シロ	278,000	292,000
189	3-4344-12	サイド実験台 SQN-2475 本体シロ	333,000	350,000
189	3-4344-13	サイド実験台 SQN-3075 本体シロ	410,000	430,000
189	3-4321-11	サイド実験台 SQO-1875 本体シロ	277,000	290,000
189	3-4321-12	サイド実験台 SQO-2475 本体シロ	335,000	352,000
189	3-4321-13	サイド実験台 SQO-3075 本体シロ	413,000	434,000
189	3-4343-11	サイド実験台 SQN-1875G本体シロ	295,000	309,000
189	3-4343-12	サイド実験台 SQN-2475G本体シロ	367,000	385,000
189	3-4343-13	サイド実験台 SQN-3075G本体シロ	459,000	481,000
189	3-4320-11	サイド実験台 SQO-1875G本体シロ	294,000	308,000
189	3-4320-12	サイド実験台 SQO-2475G本体シロ	370,000	387,000
189	3-4320-13	サイド実験台 SQO-3075G本体シロ	462,000	484,000
190	3-7928-01	中央実験台 HAO-1812 本体シロ	309,000	324,000
190	3-7928-02	中央実験台 HAO-2412 本体シロ	356,000	374,000
190	3-7928-03	中央実験台 HAO-3012 本体シロ	394,000	414,000
190	3-7928-04	中央実験台 HAO-3612 本体シロ	534,000	561,000
190	3-7929-01	中央実験台 HAO-1815 本体シロ	333,000	350,000
190	3-7929-02	中央実験台 HAO-2415 本体シロ	376,000	395,000
190	3-7929-03	中央実験台 HAO-3015 本体シロ	423,000	444,000
190	3-7929-04	中央実験台 HAO-3615 本体シロ	599,000	629,000
190	3-7926-01	中央実験台 HBO-1812 本体シロ	368,000	387,000
190	3-7926-02	中央実験台 HBO-2412 本体シロ	459,000	482,000
190	3-7926-03	中央実験台 HBO-3012 本体シロ	572,000	600,000
190	3-7926-04	中央実験台 HBO-3612 本体シロ	699,000	734,000
190	3-7927-01	中央実験台 HBO-1815 本体シロ	419,000	440,000
190	3-7927-02	中央実験台 HBO-2415 本体シロ	476,000	500,000
190	3-7927-03	中央実験台 HBO-3015 本体シロ	600,000	630,000
190	3-7927-04	中央実験台 HBO-3615 本体シロ	735,000	772,000
191	3-7738-01	中央実験台 HAO-1812FD	435,000	457,000
191	3-7738-02	中央実験台 HAO-2412FD	482,000	506,000
191	3-7738-03	中央実験台 HAO-3012FD	645,000	678,000
191	3-7738-04	中央実験台 HAO-3612FD	785,000	824,000
191	3-7739-01	中央実験台 HAO-1815FD	458,000	481,000
191	3-7739-02	中央実験台 HAO-2415FD	500,000	525,000
191	3-7739-03	中央実験台 HAO-3015FD	674,000	708,000
191	3-7739-04	中央実験台 HAO-3615FD	850,000	893,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
191	3-5838-11	移動式ユニット 4H 本体シロ	55,000	59,000
191	3-5838-12	移動式ユニット 3L 本体シロ	47,000	50,000
191	3-5838-13	移動式ユニット 2H 本体シロ	47,000	50,000
191	3-5838-14	移動式ユニット 2L 本体シロ	43,000	46,000
191	3-5838-15	移動式ユニット 1H 本体シロ	39,000	42,000
192	3-7761-01	中央実験台 HAO-1815SY	427,000	448,000
192	3-7761-02	中央実験台 HAO-2415SY	469,000	492,000
192	3-7761-03	中央実験台 HAO-3015SY	516,000	542,000
192	3-7761-04	中央実験台 HAO-3615SY	693,000	727,000
192	3-7762-01	中央実験台 HBO-1815SY	514,000	539,000
192	3-7762-02	中央実験台 HBO-2415SY	570,000	599,000
192	3-7762-03	中央実験台 HBO-3015SY	695,000	730,000
192	3-7762-04	中央実験台 HBO-3615SY	829,000	871,000
193	3-7924-01	中央実験台 HCO-1812CB本体シロ	499,000	545,000
193	3-7924-02	中央実験台 HCO-2412CB本体シロ	546,000	595,000
193	3-7924-03	中央実験台 HCO-3012CB本体シロ	583,000	635,000
193	3-7924-04	中央実験台 HCO-3612CB本体シロ	724,000	782,000
193	3-7925-01	中央実験台 HCO-1815CB本体シロ	523,000	571,000
193	3-7925-02	中央実験台 HCO-2415CB本体シロ	566,000	616,000
193	3-7925-03	中央実験台 HCO-3015CB本体シロ	613,000	665,000
193	3-7925-04	中央実験台 HCO-3615CB本体シロ	789,000	850,000
193	3-7854-01	中央実験台 HDO-1812CB	552,000	580,000
193	3-7854-02	中央実験台 HDO-2412CB	642,000	674,000
193	3-7854-03	中央実験台 HDO-3012CB	755,000	793,000
193	3-7854-04	中央実験台 HDO-3612CB	883,000	927,000
193	3-7855-01	中央実験台 HDO-1815CB	603,000	633,000
193	3-7855-02	中央実験台 HDO-2415CB	659,000	693,000
193	3-7855-03	中央実験台 HDO-3015CB	784,000	823,000
193	3-7855-04	中央実験台 HDO-3615CB	919,000	965,000
194	3-7922-01	中央実験台 HCI-2412 本体シロ	722,000	760,000
194	3-7922-02	中央実験台 HCI-3012 本体シロ	775,000	810,000
194	3-7922-03	中央実験台 HCI-3612 本体シロ	807,000	849,000
194	3-7922-04	中央実験台 HCI-4212 本体シロ	947,000	995,000
194	3-7923-01	中央実験台 HCI-2415 本体シロ	775,000	816,000
194	3-7923-02	中央実験台 HCI-3015 本体シロ	818,000	860,000
194	3-7923-03	中央実験台 HCI-3615 本体シロ	865,000	910,000
194	3-7923-04	中央実験台 HCI-4215 本体シロ	1,041,000	1,095,000
194	3-7856-01	中央実験台 HDI-2412	754,000	794,000
194	3-7856-02	中央実験台 HDI-3012	845,000	890,000
194	3-7856-03	中央実験台 HDI-3612	958,000	1,006,000
194	3-7856-04	中央実験台 HDI-4212	1,085,000	1,142,000
194	3-7857-01	中央実験台 HDI-2415	834,000	877,000
194	3-7857-02	中央実験台 HDI-3015	891,000	937,000
194	3-7857-03	中央実験台 HDI-3615	1,015,000	1,067,000
194	3-7857-04	中央実験台 HDI-4215	1,150,000	1,211,000
195	3-7918-01	中央実験台 HFA-2412 本体シロ	835,000	879,000
195	3-7918-02	中央実験台 HFA-3012 本体シロ	882,000	929,000
195	3-7918-03	中央実験台 HFA-3612 本体シロ	920,000	968,000
195	3-7918-04	中央実験台 HFA-4212 本体シロ	1,060,000	1,114,000
195	3-7919-01	中央実験台 HFA-2415 本体シロ	859,000	907,000
195	3-7919-02	中央実験台 HFA-3015 本体シロ	902,000	951,000
195	3-7919-03	中央実験台 HFA-3615 本体シロ	949,000	1,001,000
195	3-7919-04	中央実験台 HFA-4215 本体シロ	1,125,000	1,186,000
195	3-7858-01	中央実験台 HFB-2412 本体シロ	867,000	912,000
195	3-7858-02	中央実験台 HFB-3012 本体シロ	958,000	1,009,000
195	3-7858-03	中央実験台 HFB-3612 本体シロ	1,071,000	1,128,000
195	3-7858-04	中央実験台 HFB-4212 本体シロ	1,198,000	1,260,000
195	3-7859-01	中央実験台 HFB-2415 本体シロ	918,000	970,000
195	3-7859-02	中央実験台 HFB-3015 本体シロ	975,000	1,028,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
195	3-7859-03	中央実験台 HFB-3615 本体シロ	1,099,000	1,161,000
195	3-7859-04	中央実験台 HFB-4215 本体シロ	1,234,000	1,302,000
196	3-7920-01	中央実験台 HCJ-1812 本体シロ	627,000	656,000
196	3-7920-02	中央実験台 HCJ-2412 本体シロ	696,000	728,000
196	3-7920-03	中央実験台 HCJ-3012 本体シロ	758,000	794,000
196	3-7920-04	中央実験台 HCJ-3612 本体シロ	958,000	1,004,000
196	3-7921-01	中央実験台 HCJ-1815 本体シロ	651,000	682,000
196	3-7921-02	中央実験台 HCJ-2415 本体シロ	716,000	749,000
196	3-7921-03	中央実験台 HCJ-3015 本体シロ	787,000	824,000
196	3-7921-04	中央実験台 HCJ-3615 本体シロ	1,023,000	1,072,000
196	3-7860-01	中央実験台 HDJ-1812 本体シロ	659,000	691,000
196	3-7860-02	中央実験台 HDJ-2412 本体シロ	772,000	808,000
196	3-7860-03	中央実験台 HDJ-3012 本体シロ	909,000	952,000
196	3-7860-04	中央実験台 HDJ-3612 本体シロ	1,096,000	1,149,000
196	3-7861-01	中央実験台 HDJ-1815 本体シロ	710,000	744,000
196	3-7861-02	中央実験台 HDJ-2415 本体シロ	789,000	826,000
196	3-7861-03	中央実験台 HDJ-3015 本体シロ	937,000	982,000
196	3-7861-04	中央実験台 HDJ-3615 本体シロ	1,132,000	1,188,000
197	3-7916-01	中央実験台 HCJ-1812G 本体シロ	644,000	674,000
197	3-7916-02	中央実験台 HCJ-2412G 本体シロ	747,000	782,000
197	3-7916-03	中央実験台 HCJ-3012G 本体シロ	830,000	870,000
197	3-7916-04	中央実験台 HCJ-3612G 本体シロ	991,000	1,039,000
197	3-7917-01	中央実験台 HCJ-1815G 本体シロ	668,000	699,000
197	3-7917-02	中央実験台 HCJ-2415G 本体シロ	767,000	803,000
197	3-7917-03	中央実験台 HCJ-3015G 本体シロ	859,000	900,000
197	3-7917-04	中央実験台 HCJ-3615G 本体シロ	1,056,000	1,107,000
197	3-7862-01	中央実験台 HDJ-1812G 本体シロ	676,000	708,000
197	3-7862-02	中央実験台 HDJ-2412G 本体シロ	823,000	862,000
197	3-7862-03	中央実験台 HDJ-3012G 本体シロ	981,000	1,028,000
197	3-7862-04	中央実験台 HDJ-3612G 本体シロ	1,129,000	1,184,000
197	3-7863-01	中央実験台 HDJ-1815G 本体シロ	727,000	761,000
197	3-7863-02	中央実験台 HDJ-2415G 本体シロ	840,000	880,000
197	3-7863-03	中央実験台 HDJ-3015G 本体シロ	1,009,000	1,059,000
197	3-7863-04	中央実験台 HDJ-3615G 本体シロ	1,165,000	1,223,000
198	3-7914-01	中央実験台 HCJ-1812E 本体シロ	700,000	735,000
198	3-7914-02	中央実験台 HCJ-2412E 本体シロ	835,000	877,000
198	3-7914-03	中央実験台 HCJ-3012E 本体シロ	903,000	948,000
198	3-7914-04	中央実験台 HCJ-3612E 本体シロ	1,116,000	1,172,000
198	3-7915-01	中央実験台 HCJ-1815E 本体シロ	724,000	760,000
198	3-7915-02	中央実験台 HCJ-2415E 本体シロ	856,000	899,000
198	3-7915-03	中央実験台 HCJ-3015E 本体シロ	932,000	979,000
198	3-7915-04	中央実験台 HCJ-3615E 本体シロ	1,179,000	1,238,000
198	3-7864-01	中央実験台 HDJ-1812E 本体シロ	732,000	769,000
198	3-7864-02	中央実験台 HDJ-2412E 本体シロ	911,000	957,000
198	3-7864-03	中央実験台 HDJ-3012E 本体シロ	1,053,000	1,106,000
198	3-7864-04	中央実験台 HDJ-3612E 本体シロ	1,253,000	1,316,000
198	3-7865-01	中央実験台 HDJ-1815E 本体シロ	782,000	821,000
198	3-7865-02	中央実験台 HDJ-2415E 本体シロ	927,000	973,000
198	3-7865-03	中央実験台 HDJ-3015E 本体シロ	1,082,000	1,136,000
198	3-7865-04	中央実験台 HDJ-3615E 本体シロ	1,290,000	1,354,000
199	3-7912-01	中央実験台 HCJ-1812EG本体シロ	716,000	752,000
199	3-7912-02	中央実験台 HCJ-2412EG本体シロ	890,000	934,000
199	3-7912-03	中央実験台 HCJ-3012EG本体シロ	977,000	1,026,000
199	3-7912-04	中央実験台 HCJ-3612EG本体シロ	1,148,000	1,205,000
199	3-7913-01	中央実験台 HCJ-1815EG本体シロ	740,000	777,000
199	3-7913-02	中央実験台 HCJ-2415EG本体シロ	908,000	954,000
199	3-7913-03	中央実験台 HCJ-3015EG本体シロ	1,006,000	1,056,000
199	3-7913-04	中央実験台 HCJ-3615EG本体シロ	1,214,000	1,274,000
199	3-7866-01	中央実験台 HDJ-1812EG本体シロ	748,000	785,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
199	3-7866-02	中央実験台 HDJ-2412EG本体シロ	966,000	1,015,000
199	3-7866-03	中央実験台 HDJ-3012EG本体シロ	1,127,000	1,183,000
199	3-7866-04	中央実験台 HDJ-3612EG本体シロ	1,287,000	1,352,000
199	3-7867-01	中央実験台 HDJ-1815EG本体シロ	800,000	840,000
199	3-7867-02	中央実験台 HDJ-2415EG本体シロ	982,000	1,031,000
199	3-7867-03	中央実験台 HDJ-3015EG本体シロ	1,156,000	1,214,000
199	3-7867-04	中央実験台 HDJ-3615EG本体シロ	1,324,000	1,390,000
200	3-7910-01	中央実験台 HEN-2412 本体シロ	850,000	893,000
200	3-7910-02	中央実験台 HEN-3012 本体シロ	919,000	965,000
200	3-7910-03	中央実験台 HEN-3612 本体シロ	981,000	1,031,000
200	3-7910-04	中央実験台 HEN-4212 本体シロ	1,181,000	1,241,000
200	3-7911-01	中央実験台 HEN-2415 本体シロ	903,000	948,000
200	3-7911-02	中央実験台 HEN-3015 本体シロ	968,000	1,017,000
200	3-7911-03	中央実験台 HEN-3615 本体シロ	1,039,000	1,092,000
200	3-7911-04	中央実験台 HEN-4215 本体シロ	1,275,000	1,340,000
200	3-7868-01	中央実験台 HGN-2412 本体シロ	882,000	928,000
200	3-7868-02	中央実験台 HGN-3012 本体シロ	995,000	1,045,000
200	3-7868-03	中央実験台 HGN-3612 本体シロ	1,132,000	1,189,000
200	3-7868-04	中央実験台 HGN-4212 本体シロ	1,319,000	1,385,000
200	3-7869-01	中央実験台 HGN-2415 本体シロ	962,000	1,012,000
200	3-7869-02	中央実験台 HGN-3015 本体シロ	1,041,000	1,092,000
200	3-7869-03	中央実験台 HGN-3615 本体シロ	1,189,000	1,249,000
200	3-7869-04	中央実験台 HGN-4215 本体シロ	1,384,000	1,454,000
201	3-7908-01	中央実験台 HEN-2412G 本体シロ	867,000	910,000
201	3-7908-02	中央実験台 HEN-3012G 本体シロ	970,000	1,020,000
201	3-7908-03	中央実験台 HEN-3612G 本体シロ	1,053,000	1,106,000
201	3-7908-04	中央実験台 HEN-4212G 本体シロ	1,214,000	1,274,000
201	3-7909-01	中央実験台 HEN-2415G 本体シロ	920,000	965,000
201	3-7909-02	中央実験台 HEN-3015G 本体シロ	1,019,000	1,070,000
201	3-7909-03	中央実験台 HEN-3615G 本体シロ	1,111,000	1,167,000
201	3-7909-04	中央実験台 HEN-4215G 本体シロ	1,308,000	1,374,000
201	3-7870-01	中央実験台 HGN-2412G 本体シロ	899,000	945,000
201	3-7870-02	中央実験台 HGN-3012G 本体シロ	1,046,000	1,099,000
201	3-7870-03	中央実験台 HGN-3612G 本体シロ	1,204,000	1,265,000
201	3-7870-04	中央実験台 HGN-4212G 本体シロ	1,352,000	1,422,000
201	3-7871-01	中央実験台 HGN-2415G 本体シロ	979,000	1,029,000
201	3-7871-02	中央実験台 HGN-3015G 本体シロ	1,092,000	1,148,000
201	3-7871-03	中央実験台 HGN-3615G 本体シロ	1,261,000	1,326,000
201	3-7871-04	中央実験台 HGN-4215G 本体シロ	1,417,000	1,490,000
202	3-7906-01	中央実験台 HEN-2412E 本体シロ	927,000	973,000
202	3-7906-02	中央実験台 HEN-3012E 本体シロ	1,061,000	1,114,000
202	3-7906-03	中央実験台 HEN-3612E 本体シロ	1,129,000	1,186,000
202	3-7906-04	中央実験台 HEN-4212E 本体シロ	1,343,000	1,410,000
202	3-7907-01	中央実験台 HEN-2415E 本体シロ	979,000	1,028,000
202	3-7907-02	中央実験台 HEN-3015E 本体シロ	1,108,000	1,164,000
202	3-7907-03	中央実験台 HEN-3615E 本体シロ	1,187,000	1,247,000
202	3-7907-04	中央実験台 HEN-4215E 本体シロ	1,435,000	1,507,000
202	3-7872-01	中央実験台 HGN-2412E 本体シロ	958,000	1,006,000
202	3-7872-02	中央実験台 HGN-3012E 本体シロ	1,137,000	1,194,000
202	3-7872-03	中央実験台 HGN-3612E 本体シロ	1,281,000	1,345,000
202	3-7872-04	中央実験台 HGN-4212E 本体シロ	1,481,000	1,555,000
202	3-7873-01	中央実験台 HGN-2415E 本体シロ	1,039,000	1,091,000
202	3-7873-02	中央実験台 HGN-3015E 本体シロ	1,183,000	1,243,000
202	3-7873-03	中央実験台 HGN-3615E 本体シロ	1,339,000	1,406,000
202	3-7873-04	中央実験台 HGN-4215E 本体シロ	1,547,000	1,624,000
203	3-7904-01	中央実験台 HEN-2412EG本体シロ	943,000	990,000
203	3-7904-02	中央実験台 HEN-3012EG本体シロ	1,116,000	1,172,000
203	3-7904-03	中央実験台 HEN-3612EG本体シロ	1,200,000	1,260,000
203	3-7904-04	中央実験台 HEN-4212EG本体シロ	1,374,000	1,443,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
203	3-7905-01	中央実験台 HEN-2415EG本体シロ	995,000	1,045,000
203	3-7905-02	中央実験台 HEN-3015EG本体シロ	1,164,000	1,222,000
203	3-7905-03	中央実験台 HEN-3615EG本体シロ	1,261,000	1,324,000
203	3-7905-04	中央実験台 HEN-4215EG本体シロ	1,469,000	1,542,000
203	3-7874-01	中央実験台 HGN-2412EG本体シロ	975,000	1,024,000
203	3-7874-02	中央実験台 HGN-3012EG本体シロ	1,191,000	1,251,000
203	3-7874-03	中央実験台 HGN-3612EG本体シロ	1,353,000	1,421,000
203	3-7874-04	中央実験台 HGN-4212EG本体シロ	1,514,000	1,589,000
203	3-7875-01	中央実験台 HGN-2415EG本体シロ	1,054,000	1,107,000
203	3-7875-02	中央実験台 HGN-3015EG本体シロ	1,237,000	1,299,000
203	3-7875-03	中央実験台 HGN-3615EG本体シロ	1,411,000	1,482,000
203	3-7875-04	中央実験台 HGN-4215EG本体シロ	1,579,000	1,658,000
204	3-7846-01	中央実験台 HFY-2412 本体シロ	963,000	1,012,000
204	3-7846-02	中央実験台 HFY-3012 本体シロ	1,032,000	1,084,000
204	3-7846-03	中央実験台 HFY-3612 本体シロ	1,094,000	1,150,000
204	3-7846-04	中央実験台 HFY-4212 本体シロ	1,294,000	1,360,000
204	3-7847-01	中央実験台 HFY-2415 本体シロ	987,000	1,039,000
204	3-7847-02	中央実験台 HFY-3015 本体シロ	1,052,000	1,109,000
204	3-7847-03	中央実験台 HFY-3615 本体シロ	1,123,000	1,183,000
204	3-7847-04	中央実験台 HFY-4215 本体シロ	1,359,000	1,432,000
204	3-7876-01	中央実験台 HIY-2412 本体シロ	993,000	1,048,000
204	3-7876-02	中央実験台 HIY-3012 本体シロ	1,108,000	1,164,000
204	3-7876-03	中央実験台 HIY-3612 本体シロ	1,245,000	1,309,000
204	3-7876-04	中央実験台 HIY-4212 本体シロ	1,432,000	1,507,000
204	3-7877-01	中央実験台 HIY-2415 本体シロ	1,046,000	1,103,000
204	3-7877-02	中央実験台 HIY-3015 本体シロ	1,125,000	1,186,000
204	3-7877-03	中央実験台 HIY-3615 本体シロ	1,273,000	1,342,000
204	3-7877-04	中央実験台 HIY-4215 本体シロ	1,468,000	1,547,000
205	3-7848-01	中央実験台 HFY-2412G 本体シロ	980,000	1,028,000
205	3-7848-02	中央実験台 HFY-3012G 本体シロ	1,083,000	1,139,000
205	3-7848-03	中央実験台 HFY-3612G 本体シロ	1,166,000	1,225,000
205	3-7848-04	中央実験台 HFY-4212G 本体シロ	1,327,000	1,396,000
205	3-7849-01	中央実験台 HFY-2415G 本体シロ	1,004,000	1,059,000
205	3-7849-02	中央実験台 HFY-3015G 本体シロ	1,103,000	1,161,000
205	3-7849-03	中央実験台 HFY-3615G 本体シロ	1,195,000	1,258,000
205	3-7849-04	中央実験台 HFY-4215G 本体シロ	1,392,000	1,465,000
205	3-7878-01	中央実験台 HIY-2412G 本体シロ	1,012,000	1,065,000
205	3-7878-02	中央実験台 HIY-3012G 本体シロ	1,159,000	1,218,000
205	3-7878-03	中央実験台 HIY-3612G 本体シロ	1,317,000	1,385,000
205	3-7878-04	中央実験台 HIY-4212G 本体シロ	1,465,000	1,541,000
205	3-7879-01	中央実験台 HIY-2415G 本体シロ	1,063,000	1,120,000
205	3-7879-02	中央実験台 HIY-3015G 本体シロ	1,176,000	1,238,000
205	3-7879-03	中央実験台 HIY-3615G 本体シロ	1,345,000	1,418,000
205	3-7879-04	中央実験台 HIY-4215G 本体シロ	1,501,000	1,581,000
206	3-7850-01	中央実験台 HFY-2412E 本体シロ	1,066,000	1,120,000
206	3-7850-02	中央実験台 HFY-3012E 本体シロ	1,174,000	1,233,000
206	3-7850-03	中央実験台 HFY-3612E 本体シロ	1,243,000	1,305,000
206	3-7850-04	中央実験台 HFY-4212E 本体シロ	1,456,000	1,529,000
206	3-7851-01	中央実験台 HFY-2415E 本体シロ	1,093,000	1,147,000
206	3-7851-02	中央実験台 HFY-3015E 本体シロ	1,198,000	1,258,000
206	3-7851-03	中央実験台 HFY-3615E 本体シロ	1,274,000	1,338,000
206	3-7851-04	中央実験台 HFY-4215E 本体シロ	1,524,000	1,600,000
206	3-7880-01	中央実験台 HIY-2412E 本体シロ	1,100,000	1,155,000
206	3-7880-02	中央実験台 HIY-3012E 本体シロ	1,252,000	1,314,000
206	3-7880-03	中央実験台 HIY-3612E 本体シロ	1,394,000	1,464,000
206	3-7880-04	中央実験台 HIY-4212E 本体シロ	1,595,000	1,675,000
206	3-7881-01	中央実験台 HIY-2415E 本体シロ	1,153,000	1,211,000
206	3-7881-02	中央実験台 HIY-3015E 本体シロ	1,272,000	1,335,000
206	3-7881-03	中央実験台 HIY-3615E 本体シロ	1,425,000	1,497,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
206	3-7881-04	中央実験台 HIY-4215E 本体シロ	1,633,000	1,715,000
207	3-7852-01	中央実験台 HFY-2412EG本体シロ	1,085,000	1,139,000
207	3-7852-02	中央実験台 HFY-3012EG本体シロ	1,229,000	1,291,000
207	3-7852-03	中央実験台 HFY-3612EG本体シロ	1,316,000	1,382,000
207	3-7852-04	中央実験台 HFY-4212EG本体シロ	1,490,000	1,564,000
207	3-7853-01	中央実験台 HFY-2415EG本体シロ	1,111,000	1,167,000
207	3-7853-02	中央実験台 HFY-3015EG本体シロ	1,250,000	1,313,000
207	3-7853-03	中央実験台 HFY-3615EG本体シロ	1,348,000	1,415,000
207	3-7853-04	中央実験台 HFY-4215EG本体シロ	1,556,000	1,634,000
207	3-7882-01	中央実験台 HIY-2412EG本体シロ	1,116,000	1,172,000
207	3-7882-02	中央実験台 HIY-3012EG本体シロ	1,306,000	1,371,000
207	3-7882-03	中央実験台 HIY-3612EG本体シロ	1,466,000	1,540,000
207	3-7882-04	中央実験台 HIY-4212EG本体シロ	1,628,000	1,710,000
207	3-7883-01	中央実験台 HIY-2415EG本体シロ	1,170,000	1,229,000
207	3-7883-02	中央実験台 HIY-3015EG本体シロ	1,325,000	1,392,000
207	3-7883-03	中央実験台 HIY-3615EG本体シロ	1,498,000	1,573,000
207	3-7883-04	中央実験台 HIY-4215EG本体シロ	1,666,000	1,750,000
208	3-4489-11	サイド実験台 HSO-675	77,000	81,000
208	3-4489-12	サイド実験台 HSO-975	86,000	90,000
208	3-4489-13	サイド実験台 HSO-1275	99,000	104,000
208	3-4489-14	サイド実験台 HSO-1575	114,000	120,000
208	3-4489-15	サイド実験台 HSO-1875	157,000	165,000
208	3-4489-16	サイド実験台 HSO-2475	198,000	208,000
208	3-4489-17	サイド実験台 HSO-3075	228,000	241,000
208	3-4489-18	サイド実験台 HSO-3675	313,000	329,000
208	3-4490-11	サイド実験台 HSO-690 本体シロ	100,000	105,000
208	3-4490-12	サイド実験台 HSO-990 本体シロ	110,000	116,000
208	3-4490-13	サイド実験台 HSO-1290 本体シロ	129,000	135,000
208	3-4490-14	サイド実験台 HSO-1590 本体シロ	141,000	148,000
208	3-4490-15	サイド実験台 HSO-1890 本体シロ	204,000	214,000
208	3-4490-16	サイド実験台 HSO-2490 本体シロ	257,000	270,000
208	3-4490-17	サイド実験台 HSO-3090 本体シロ	284,000	298,000
208	3-4490-18	サイド実験台 HSO-3690 本体シロ	407,000	427,000
208	3-4316-11	サイド実験台 HTO-675	100,000	105,000
208	3-4316-12	サイド実験台 HTO-975	108,000	113,000
208	3-4316-13	サイド実験台 HTO-1275	125,000	132,000
208	3-4316-14	サイド実験台 HTO-1575	158,000	166,000
208	3-4316-15	サイド実験台 HTO-1875	207,000	218,000
208	3-4316-16	サイド実験台 HTO-2475	250,000	263,000
208	3-4316-17	サイド実験台 HTO-3075	316,000	332,000
208	3-4316-18	サイド実験台 HTO-3675	414,000	435,000
208	3-4317-11	サイド実験台 HTO-690 本体シロ	123,000	129,000
208	3-4317-12	サイド実験台 HTO-990 本体シロ	132,000	139,000
208	3-4317-13	サイド実験台 HTO-1290 本体シロ	154,000	162,000
208	3-4317-14	サイド実験台 HTO-1590 本体シロ	191,000	201,000
208	3-4317-15	サイド実験台 HTO-1890 本体シロ	253,000	266,000
208	3-4317-16	サイド実験台 HTO-2490 本体シロ	309,000	324,000
208	3-4317-17	サイド実験台 HTO-3090 本体シロ	382,000	401,000
208	3-4317-18	サイド実験台 HTO-3690 本体シロ	506,000	531,000
208	3-4192-11	サイド実験台 HJA-1010 本体シロ	185,000	194,000
208	3-4192-12	サイド実験台 HJA-1111 本体シロ	260,000	274,000
209	3-7730-01	サイド実験台 HSO-675FD	108,000	114,000
209	3-7730-02	サイド実験台 HSO-975FD	116,000	122,000
209	3-7730-03	サイド実験台 HSO-1275FD	129,000	136,000
209	3-7730-04	サイド実験台 HSO-1575FD	177,000	186,000
209	3-7730-05	サイド実験台 HSO-1875FD	219,000	230,000
209	3-7730-06	サイド実験台 HSO-2475FD	258,000	271,000
209	3-7730-07	サイド実験台 HSO-3075FD	353,000	371,000
209	3-7730-08	サイド実験台 HSO-3675FD	437,000	459,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
209	3-4464-11	サイド実験台 HSO-975SS本体シロ	192,000	202,000
209	3-4464-12	サイド実験台HSO-1275SS本体シロ	205,000	216,000
209	3-4464-13	サイド実験台HSO-1575SS本体シロ	221,000	232,000
209	3-4464-14	サイド実験台HSO-1875SS本体シロ	263,000	277,000
209	3-9998-11	サイド実験台 HSG-975SS本体シロ	247,000	260,000
209	3-9998-12	サイド実験台HSG-1275SS本体シロ	260,000	274,000
209	3-9998-13	サイド実験台HSG-1575SS本体シロ	316,000	332,000
209	3-9998-14	サイド実験台HSG-1875SS本体シロ	358,000	376,000
210	3-4473-11	サイド実験台 HSF-675 本体シロ	117,000	123,000
210	3-4473-12	サイド実験台 HSF-975 本体シロ	126,000	132,000
210	3-4473-13	サイド実験台 HSF-1275 本体シロ	138,000	145,000
210	3-4473-14	サイド実験台 HSF-1575 本体シロ	211,000	220,000
210	3-4473-15	サイド実験台 HSF-1875 本体シロ	253,000	264,000
210	3-4473-16	サイド実験台 HSF-2475 本体シロ	294,000	307,000
210	3-4473-17	サイド実験台 HSF-3075 本体シロ	325,000	340,000
210	3-4473-18	サイド実験台 HSF-3675 本体シロ	409,000	428,000
210	3-4414-11	サイド実験台 HSI-675 本体シロ	125,000	130,000
210	3-4414-12	サイド実験台 HSI-975 本体シロ	134,000	140,000
210	3-4414-13	サイド実験台 HSI-1275 本体シロ	146,000	153,000
210	3-4414-14	サイド実験台 HSI-1575 本体シロ	219,000	228,000
210	3-4414-15	サイド実験台 HSI-1875 本体シロ	261,000	272,000
210	3-4414-16	サイド実験台 HSI-2475 本体シロ	302,000	315,000
210	3-4414-17	サイド実験台 HSI-3075 本体シロ	333,000	348,000
210	3-4414-18	サイド実験台 HSI-3675 本体シロ	417,000	436,000
210	3-4465-11	サイド実験台 HSG-675 本体シロ	133,000	139,000
210	3-4465-12	サイド実験台 HSG-975 本体シロ	142,000	148,000
210	3-4465-13	サイド実験台 HSG-1275 本体シロ	155,000	162,000
210	3-4465-14	サイド実験台 HSG-1575 本体シロ	227,000	237,000
210	3-4465-15	サイド実験台 HSG-1875 本体シロ	269,000	281,000
210	3-4465-16	サイド実験台 HSG-2475 本体シロ	310,000	324,000
210	3-4465-17	サイド実験台 HSG-3075 本体シロ	341,000	357,000
210	3-4465-18	サイド実験台 HSG-3675 本体シロ	425,000	445,000
211	3-4190-11	サイド実験台 HTF-675	134,000	141,000
211	3-4190-12	サイド実験台 HTF-975	142,000	149,000
211	3-4190-13	サイド実験台 HTF-1275	159,000	168,000
211	3-4190-14	サイド実験台 HTF-1575	239,000	252,000
211	3-4190-15	サイド実験台 HTF-1875	288,000	303,000
211	3-4190-16	サイド実験台 HTF-2475	331,000	348,000
211	3-4190-17	サイド実験台 HTF-3075	397,000	417,000
211	3-4190-18	サイド実験台 HTF-3675	420,000	442,000
211	3-4189-11	サイド実験台 HTI-675 本体シロ	144,000	150,000
211	3-4189-12	サイド実験台 HTI-975 本体シロ	152,000	159,000
211	3-4189-13	サイド実験台 HTI-1275 本体シロ	168,000	177,000
211	3-4189-14	サイド実験台 HTI-1575 本体シロ	250,000	261,000
211	3-4189-15	サイド実験台 HTI-1875 本体シロ	299,000	313,000
211	3-4189-16	サイド実験台 HTI-2475 本体シロ	342,000	358,000
211	3-4189-17	サイド実験台 HTI-3075 本体シロ	408,000	427,000
211	3-4189-18	サイド実験台 HTI-3675 本体シロ	506,000	530,000
211	3-4349-11	サイド実験台 HTE-675 本体シロ	148,000	154,000
211	3-4349-12	サイド実験台 HTE-975 本体シロ	156,000	163,000
211	3-4349-13	サイド実験台 HTE-1275 本体シロ	173,000	181,000
211	3-4349-14	サイド実験台 HTE-1575 本体シロ	254,000	265,000
211	3-4349-15	サイド実験台 HTE-1875 本体シロ	303,000	317,000
211	3-4349-16	サイド実験台 HTE-2475 本体シロ	346,000	362,000
211	3-4349-17	サイド実験台 HTE-3075 本体シロ	412,000	430,000
211	3-4349-18	サイド実験台 HTE-3675 本体シロ	435,000	455,000
212	3-5753-21	サイド実験台 HSK-1875 本体シロ	341,000	356,000
212	3-5753-22	サイド実験台 HSK-2475 本体シロ	403,000	422,000
212	3-5753-23	サイド実験台 HSK-3075 本体シロ	455,000	477,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
212	3-5753-24	サイド実験台 HSK-3675 本体シロ	585,000	612,000
212	3-4413-11	サイド実験台 HSK-1875EG本体シロ	413,000	434,000
212	3-4413-12	サイド実験台 HSK-2475EG本体シロ	536,000	564,000
212	3-4413-13	サイド実験台 HSK-3075EG本体シロ	613,000	644,000
212	3-4413-14	サイド実験台 HSK-3675EG本体シロ	735,000	772,000
213	3-5836-21	サイド実験台 HTK-1875 本体シロ	376,000	395,000
213	3-5836-22	サイド実験台 HTK-2475 本体シロ	440,000	463,000
213	3-5836-23	サイド実験台 HTK-3075 本体シロ	527,000	554,000
213	3-5836-24	サイド実験台 HTK-3675 本体シロ	671,000	704,000
213	3-4191-11	サイド実験台 HTK-1875G本体シロ	392,000	413,000
213	3-4191-12	サイド実験台 HTK-2475G本体シロ	473,000	497,000
213	3-4191-13	サイド実験台 HTK-3075G本体シロ	575,000	604,000
213	3-4191-14	サイド実験台 HTK-3675G本体シロ	704,000	739,000
215	3-8038-01	サイド実験台 SLA-960SG	132,000	139,000
215	3-8038-02	サイド実験台 SLA-1260SG	145,000	153,000
215	3-8038-03	サイド実験台 SLA-1560SG	176,000	186,000
215	3-8038-04	サイド実験台 SLA-1860SG	186,000	196,000
215	3-8039-01	サイド実験台 SLA-975SG	140,000	147,000
215	3-8039-02	サイド実験台 SLA-1275SG	153,000	161,000
215	3-8039-03	サイド実験台 SLA-1575SG	184,000	194,000
215	3-8039-04	サイド実験台 SLA-1875SG	192,000	202,000
215	3-8040-01	サイド実験台 SNA-960SG	132,000	139,000
215	3-8040-02	サイド実験台 SNA-1260SG	145,000	153,000
215	3-8040-03	サイド実験台 SNA-1560SG	176,000	186,000
215	3-8040-04	サイド実験台 SNA-1860SG	184,000	194,000
215	3-8041-01	サイド実験台 SNA-975SG	140,000	147,000
215	3-8041-02	サイド実験台 SNA-1275SG	153,000	161,000
215	3-8041-03	サイド実験台 SNA-1575SG	184,000	194,000
215	3-8041-04	サイド実験台 SNA-1875SG	192,000	202,000
215	3-7727-01	サイド実験台 HSO-960SG	95,000	100,000
215	3-7727-02	サイド実験台 HSO-1260SG	113,000	119,000
215	3-7727-03	サイド実験台 HSO-1560SG	132,000	139,000
215	3-7727-04	サイド実験台 HSO-1860SG	174,000	183,000
215	3-7728-01	サイド実験台 HSO-975SG	100,000	105,000
215	3-7728-02	サイド実験台 HSO-1275SG	118,000	125,000
215	3-7728-03	サイド実験台 HSO-1575SG	136,000	144,000
215	3-7728-04	サイド実験台 HSO-1875SG	182,000	191,000
215	3-7729-01	サイド実験台 HTO-960SG	116,000	122,000
215	3-7729-02	サイド実験台 HTO-1260SG	140,000	147,000
215	3-7729-03	サイド実験台 HTO-1560SG	174,000	183,000
215	3-7729-04	サイド実験台 HTO-1860SG	221,000	233,000
215	3-7753-01	サイド実験台 HTO-975SG	121,000	128,000
215	3-7753-02	サイド実験台 HTO-1275SG	145,000	153,000
215	3-7753-03	サイド実験台 HTO-1575SG	179,000	188,000
215	3-7753-04	サイド実験台 HTO-1875SG	231,000	244,000
216	3-3851-01	中央実験台 SAO-1812CBW	401,000	460,000
216	3-3851-02	中央実験台 SAO-2412CBW	492,000	565,000
216	3-3851-03	中央実験台 SAO-3012CBW	598,000	687,000
216	3-3851-04	中央実験台 SAO-3612CBW	679,000	780,000
216	3-3852-01	中央実験台 SAO-1815CBW	442,000	507,000
216	3-3852-02	中央実験台 SAO-2415CBW	518,000	595,000
216	3-3852-03	中央実験台 SAO-3015CBW	646,000	742,000
216	3-3852-04	中央実験台 SAO-3615CBW	769,000	883,000
216	3-3871-02	中央実験台 SAN-2412EGW	831,000	872,000
216	3-3871-03	中央実験台 SAN-3012EGW	1,032,000	1,083,000
216	3-3871-04	中央実験台 SAN-3612EGW	1,193,000	1,251,000
216	3-3871-05	中央実験台 SAN-4212EGW	1,311,000	1,375,000
216	3-3872-02	中央実験台 SAN-2415EGW	902,000	947,000
216	3-3872-03	中央実験台 SAN-3015EGW	1,088,000	1,142,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
216	3-3872-04	中央実験台 SAN-3615EGW	1,271,000	1,334,000
216	3-3872-05	中央実験台 SAN-4215EGW	1,431,000	1,501,000
217	3-3849-01	中央実験台 HAO-1812W	357,000	433,000
217	3-3849-02	中央実験台 HAO-2412W	433,000	499,000
217	3-3849-03	中央実験台 HAO-3012W	480,000	552,000
217	3-3849-04	中央実験台 HAO-3612W	650,000	748,000
217	3-3850-01	中央実験台 HAO-1815W	405,000	466,000
217	3-3850-02	中央実験台 HAO-2415W	458,000	527,000
217	3-3850-03	中央実験台 HAO-3015W	515,000	593,000
217	3-3850-04	中央実験台 HAO-3615W	730,000	839,000
217	2-3557-11	中央実験台 HBO-1812W	454,000	523,000
217	2-3557-12	中央実験台 HBO-1815W	513,000	591,000
217	2-3557-13	中央実験台 HBO-2412W	609,000	647,000
217	2-3557-14	中央実験台 HBO-2415W	584,000	672,000
217	2-3557-15	中央実験台 HBO-3012W	687,000	790,000
217	2-3557-16	中央実験台 HBO-3015W	723,000	832,000
217	2-3557-17	中央実験台 HBO-3612W	858,000	988,000
217	2-3557-18	中央実験台 HBO-3615W	902,000	1,038,000
218	3-1280-11	サイド実験台 SQA-1875W	228,000	262,000
218	3-1280-12	サイド実験台 SQA-2475W	269,000	309,000
218	3-1280-13	サイド実験台 SQA-3075W	336,000	387,000
218	3-1282-11	サイド実験台 SMA-1275W	145,000	167,000
218	3-1282-12	サイド実験台 SMA-1575W	184,000	211,000
218	3-1282-13	サイド実験台 SMA-1875W	208,000	239,000
218	3-4194-01	サイド実験台 HTO-975W	126,000	144,000
218	3-4194-02	サイド実験台 HTO-1275W	147,000	169,000
218	3-4194-03	サイド実験台 HTO-1575W	187,000	215,000
218	3-4194-04	サイド実験台 HTO-1875W	254,000	290,000
218	3-4195-01	サイド実験台 HTO-990W	163,000	182,000
218	3-4195-02	サイド実験台 HTO-1290W	195,000	224,000
218	3-4195-03	サイド実験台 HTO-1590W	238,000	273,000
218	3-4195-04	サイド実験台 HTO-1890W	320,000	369,000
219	3-1283-11	サイド実験台 SJA-1010W	165,000	190,000
219	3-7737-01	作業台 KSA-1275W	107,000	124,000
219	3-7737-02	作業台 KSA-1575W	132,000	152,000
219	3-7737-03	作業台 KSA-1875W	162,000	187,000
219	3-7737-04	作業台 KSA-2475W	217,000	250,000
219	3-1285-11	作業台 KSD-1275W	129,000	150,000
219	3-1285-12	作業台 KSD-1575W	155,000	178,000
219	3-1285-13	作業台 KSD-1875W	189,000	215,000
219	3-1285-14	作業台 KSD-2475W	258,000	295,000
220	3-7740-01	中央実験台 SAO-1812M	350,000	420,000
220	3-7740-02	中央実験台 SAO-2412M	432,000	518,000
220	3-7740-03	中央実験台 SAO-3012M	529,000	635,000
220	3-7740-04	中央実験台 SAO-3612M	606,000	727,000
220	3-7741-01	中央実験台 SAO-1815M	387,000	465,000
220	3-7741-02	中央実験台 SAO-2415M	456,000	547,000
220	3-7741-03	中央実験台 SAO-3015M	574,000	689,000
220	3-7741-04	中央実験台 SAO-3615M	687,000	825,000
220	3-7743-01	中央実験台 HDO-1812M	640,000	768,000
220	3-7743-02	中央実験台 HDO-2412M	748,000	897,000
220	3-7743-03	中央実験台 HDO-3012M	872,000	1,046,000
220	3-7743-04	中央実験台 HDO-3612M	1,045,000	1,254,000
220	3-7744-01	中央実験台 HDO-1815M	698,000	837,000
220	3-7744-02	中央実験台 HDO-2415M	769,000	923,000
220	3-7744-03	中央実験台 HDO-3015M	909,000	1,091,000
220	3-7744-04	中央実験台 HDO-3615M	1,087,000	1,305,000
220	3-7742-01	中央実験台 SAN-2415EGM	840,000	1,008,000
220	3-7742-02	中央実験台 SAN-3015EGM	1,032,000	1,238,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
220	3-7742-03	中央実験台 SAN-3615EGM	1,195,000	1,434,000
220	3-7742-04	中央実験台 SAN-4215EGM	1,335,000	1,602,000
221	3-7731-01	サイド実験台 SQA-1875M	200,000	240,000
221	3-7731-02	サイド実験台 SQA-2475M	240,000	288,000
221	3-7731-03	サイド実験台 SQA-3075M	295,000	354,000
221	3-7731-04	サイド実験台 SQA-3675M	356,000	427,000
221	3-7732-01	サイド実験台 SQA-1890M	229,000	275,000
221	3-7732-02	サイド実験台 SQA-2490M	279,000	335,000
221	3-7732-03	サイド実験台 SQA-3090M	345,000	414,000
221	3-7732-04	サイド実験台 SQA-3690M	424,000	509,000
221	3-7736-01	サイド実験台 HSF-675M	127,000	152,000
221	3-7736-02	サイド実験台 HSF-975M	137,000	165,000
221	3-7736-03	サイド実験台 HSF-1275M	150,000	180,000
221	3-7736-04	サイド実験台 HSF-1575M	232,000	278,000
221	3-7736-05	サイド実験台 HSF-1875M	277,000	332,000
221	3-7736-06	サイド実験台 HSF-2475M	322,000	386,000
221	3-7736-07	サイド実験台 HSF-3075M	358,000	430,000
221	3-7736-08	サイド実験台 HSF-3675M	450,000	540,000
221	3-7733-01	サイド実験台 SNA-1275M	145,000	174,000
221	3-7733-02	サイド実験台 SNA-1575M	177,000	212,000
221	3-7733-03	サイド実験台 SNA-1875M	185,000	222,000
221	3-7734-01	サイド実験台 SMA-1275M	132,000	158,000
221	3-7734-02	サイド実験台 SMA-1575M	166,000	199,000
221	3-7734-03	サイド実験台 SMA-1875M	182,000	218,000
221	3-7735-01	サイド実験台 SJA-1010M	156,000	187,000
266	3-7745-01	流し台 DWA-660	187,000	215,000
266	3-7745-02	流し台 DWA-960	214,000	246,000
266	3-7745-03	流し台 DWA-1260	253,000	291,000
266	3-7745-04	流し台 DWA-1560	287,000	330,000
266	3-7745-05	流し台 DWA-1860	319,000	367,000
266	3-5863-11	流し台 DWA-675	165,000	190,000
266	3-5863-12	流し台 DWA-975	190,000	218,000
266	3-5863-13	流し台 DWA-1275	227,000	261,000
266	3-5863-14	流し台 DWA-1575	256,000	294,000
266	3-5863-15	流し台 DWA-1875	283,000	325,000
266	3-5786-11	流し台 DWB-675 本体シロ	163,000	187,000
266	3-5786-12	流し台 DWB-975 本体シロ	195,000	224,000
266	3-5786-13	流し台 DWB-1275 本体シロ	225,000	259,000
266	3-5786-14	流し台 DWB-1575 本体シロ	249,000	286,000
266	3-5786-15	流し台 DWB-1875 本体シロ	274,000	315,000
266	3-4188-11	流し台 DWA-675R 本体シロ	222,000	261,000
266	3-4188-12	流し台 DWA-975R 本体シロ	243,000	285,000
266	3-4188-13	流し台 DWA-1275R 本体シロ	279,000	328,000
266	3-4188-14	流し台 DWA-1575R 本体シロ	308,000	361,000
266	3-4188-15	流し台 DWA-1875R 本体シロ	335,000	391,000
266	4-3310-01	DWA-675RJ 流し台	301,000	347,000
266	4-3310-02	DWA-975RJ 流し台	326,000	375,000
266	4-3310-03	DWA-1275RJ 流し台	363,000	417,000
266	4-3310-04	DWA-1575RJ 流し台	392,000	451,000
266	4-3310-05	DWA-1875RJ 流し台	419,000	482,000
267	1-9101-11	流し台 DWA-1275V 本体シロ	302,000	354,000
267	1-9101-12	流し台 DWA-1575V 本体シロ	329,000	387,000
267	1-9101-13	流し台 DWA-1875V 本体シロ	359,000	419,000
267	1-9100-11	流し台 DWA-1275YT 本体シロ	497,000	571,000
267	1-9100-12	流し台 DWA-1575YT 本体シロ	526,000	605,000
267	1-9100-13	流し台 DWA-1875YT 本体シロ	552,000	635,000
267	4-1148-01	DWA-1275KS 流し台	307,000	397,000
267	4-1148-02	DWA-1575KS 流し台	336,000	430,000
267	4-1148-03	DWA-1875KS 流し台	363,000	461,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
267	4-1147-01	DWB-1275KS 流し台	320,000	414,000
267	4-1147-02	DWB-1575KS 流し台	340,000	441,000
267	4-1147-03	DWB-1875KS 流し台	362,000	470,000
268	3-5864-11	流し台 DWC-1275 本体シロ	329,000	378,000
268	3-5864-12	流し台 DWC-1575 本体シロ	371,000	427,000
268	3-5864-13	流し台 DWC-1875 本体シロ	403,000	463,000
268	3-5788-11	流し台 DWD-1275 本体シロ	343,000	394,000
268	3-5788-12	流し台 DWD-1575 本体シロ	392,000	450,000
268	3-5788-13	流し台 DWD-1875 本体シロ	402,000	463,000
268	3-7746-01	流し台 DWE-960	227,000	261,000
268	3-7746-02	流し台 DWE-1260	285,000	328,000
268	3-7746-03	流し台 DWE-1560	338,000	389,000
268	3-7746-04	流し台 DWE-1860	359,000	413,000
268	3-1287-11	流し台 DWE-975	225,000	259,000
268	3-1287-12	流し台 DWE-1275	282,000	324,000
268	3-1287-13	流し台 DWE-1575	316,000	370,000
268	3-1287-14	流し台 DWE-1875	340,000	391,000
268	3-5790-11	流し台 DWF-975 本体シロ	209,000	240,000
268	3-5790-12	流し台 DWF-1275 本体シロ	264,000	303,000
268	3-5790-13	流し台 DWF-1575 本体シロ	300,000	345,000
268	3-5790-14	流し台 DWF-1875 本体シロ	330,000	380,000
269	3-5791-11	流し台 DWG-1275 本体シロ	238,000	274,000
269	3-5791-12	流し台 DWG-1575 本体シロ	260,000	300,000
269	3-5791-13	流し台 DWG-1875 本体シロ	296,000	340,000
269	3-5792-11	流し台 DWH-1275 本体シロ	253,000	291,000
269	3-5792-12	流し台 DWH-1575 本体シロ	287,000	330,000
269	3-5792-13	流し台 DWH-1875 本体シロ	327,000	376,000
269	3-5795-11	流し台 DPA-675 本体シロ	237,000	260,000
269	3-5795-12	流し台 DPA-975 本体シロ	289,000	318,000
269	3-5795-13	流し台 DPA-1275 本体シロ	346,000	381,000
269	3-5795-14	流し台 DPA-1575 本体シロ	413,000	455,000
269	3-5795-15	流し台 DPA-1875 本体シロ	479,000	529,000
269	3-5796-11	流し台 DPB-675 本体シロ	242,000	267,000
269	3-5796-12	流し台 DPB-975 本体シロ	302,000	332,000
269	3-5796-13	流し台 DPB-1275 本体シロ	356,000	391,000
269	3-5796-14	流し台 DPB-1575 本体シロ	421,000	463,000
269	3-5796-15	流し台 DPB-1875 本体シロ	484,000	532,000
270	4-1146-01	DJA-1260 流し台	221,000	257,000
270	4-1146-02	DJA-1560 流し台	244,000	281,000
270	4-1146-03	DJA-1860 流し台	250,000	303,000
270	3-5797-11	流し台 DWI-1260 本体シロ	258,000	297,000
270	3-5797-12	流し台 DWI-1560 本体シロ	291,000	334,000
270	3-5798-11	流し台 DWJ-615 本体シロ	343,000	394,000
271	3-5793-01	流し台(一槽) DSA-675	175,000	193,000
271	3-5793-02	流し台(一槽) DSA-975	206,000	227,000
271	3-5793-03	流し台(一槽) DSA-1275	250,000	275,000
271	3-5793-04	流し台(一槽) DSA-1575	283,000	312,000
271	3-5793-05	流し台(一槽) DSA-1875	309,000	340,000
271	3-5793-06	流し台(一槽) DSA-660	175,000	193,000
271	3-5793-07	流し台(一槽) DSA-960	206,000	227,000
271	3-5793-08	流し台(一槽) DSA-1260	245,000	269,000
271	3-5793-09	流し台(一槽) DSA-1560	252,000	278,000
271	3-5793-10	流し台(一槽) DSA-1860	296,000	326,000
271	3-5794-01	流し台(二槽) DSW-975	286,000	315,000
271	3-5794-02	流し台(二槽) DSW-1275	301,000	332,000
271	3-5794-03	流し台(二槽) DSW-1575	347,500	383,000
271	3-5794-04	流し台(二槽) DSW-1875	368,000	405,000
271	3-5794-05	流し台(二槽) DSW-960	278,000	306,000
271	3-5794-06	流し台(二槽) DSW-1260	296,000	326,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
271	3-5794-07	流し台(二槽) DSW-1560	340,000	374,000
271	3-5794-08	流し台(二槽) DSW-1860	348,000	383,000
272	3-2014-04	流し台 HPK1-600-430	110,000	123,000
272	3-2014-05	流し台 HPK1-750-430	120,000	134,000
272	3-2014-01	流し台 HPK1-900-430	123,000	137,000
272	3-2014-02	流し台 HPK1-1200-430	147,000	165,000
272	3-2014-03	流し台 HPK1-1500-430	169,000	190,000
272	3-2014-06	HPK1-1800-430 流し台	203,000	229,000
272	3-2013-04	流し台 HPK1-600-304	137,000	154,000
272	3-2013-05	流し台 HPK1-750-304	149,000	168,000
272	3-2013-01	流し台 HPK1-900-304	153,000	172,000
272	3-2013-02	流し台 HPK1-1200-304	185,000	210,000
272	3-2013-03	流し台 HPK1-1500-304	230,000	261,000
272	3-2013-06	HPK1-1800-304 流し台	269,000	306,000
272	3-3847-01	ステンレス流し台 DSA-6640	205,000	239,000
273	1-8942-01	流し台 KP1-400	31,000	36,600
273	1-8942-02	流し台 KP1-450	31,000	37,700
273	1-8942-03	流し台 KP1-500	34,000	40,000
273	1-8942-04	流し台 KP1-600	35,000	41,100
273	1-8942-05	流し台 KP1-750	65,000	76,500
273	1-8942-06	流し台 KP1-900	71,000	83,500
273	1-8942-07	流し台 KP1-1200	79,000	93,000
273	1-8942-08	流し台 KP1-1500	106,000	125,000
273	1-8942-09	流し台 KP1-1800	125,000	148,000
273	1-8943-01	流し台 KPM1-750R	42,000	49,600
273	1-8943-02	流し台 KPM1-900R	45,000	53,100
273	1-8943-03	流し台 KPM1-1200R	63,000	74,200
273	1-8943-04	流し台 HPM1-900R	66,000	77,800
273	1-8943-05	流し台 HPM1-1200R	78,000	92,000
273	1-8943-06	流し台 HPM1-1500R	137,000	162,000
273	1-8948-01	流し台 KF-900	81,000	95,500
273	1-8948-02	流し台 KF-1200	93,000	110,000
273	1-8948-03	流し台 KF-1500	100,000	118,000
273	1-8952-01	ポータブルシンク EKP1-600	19,800	21,800
273	1-8952-02	ポータブルシンク EKPM1-800R	23,500	25,800
273	1-8952-03	ポータブルシンク EKPM1-1000R	33,500	36,900
274	3-3846-01	中央実験台用流し台 MG-13	31,000	35,000
286	3-5803-11	作業台 KSA-1275 本体シロ	93,000	107,000
286	3-5803-12	作業台 KSA-1575 本体シロ	114,000	132,000
286	3-5803-13	作業台 KSA-1875 本体シロ	139,000	160,000
286	3-5803-14	作業台 KSA-2475 本体シロ	186,000	215,000
286	3-5804-11	作業台 KSB-1275 本体シロ	121,000	139,000
286	3-5804-12	作業台 KSB-1575 本体シロ	141,000	162,000
286	3-5804-13	作業台 KSB-1875 本体シロ	173,000	199,000
286	3-5804-14	作業台 KSB-2475 本体シロ	237,000	272,000
286	3-5805-11	作業台 KSC-1275 本体シロ	103,000	119,000
286	3-5805-12	作業台 KSC-1575 本体シロ	122,000	141,000
286	3-5805-13	作業台 KSC-1875 本体シロ	150,000	173,000
286	3-5805-14	作業台 KSC-2475 本体シロ	204,000	235,000
286	3-5806-11	作業台 KSD-1275 本体シロ	124,000	143,000
286	3-5806-12	作業台 KSD-1575 本体シロ	152,000	175,000
286	3-5806-13	作業台 KSD-1875 本体シロ	183,000	211,000
286	3-5806-14	作業台 KSD-2475 本体シロ	247,000	284,000
287	3-5807-11	作業台 KWA-1290 本体シロ	111,000	128,000
287	3-5807-12	作業台 KWA-1590 本体シロ	137,000	159,000
287	3-5807-13	作業台 KWA-1890 本体シロ	164,000	189,000
287	3-5807-14	作業台 KWA-2490 本体シロ	205,000	236,000
287	3-5808-11	作業台 KWB-1290 本体シロ	137,000	158,000
287	3-5808-12	作業台 KWB-1590 本体シロ	168,000	194,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
287	3-5808-13	作業台 KWB-1890 本体シロ	203,000	234,000
287	3-5808-14	作業台 KWB-2490 本体シロ	250,000	288,000
287	3-5809-11	作業台 KWC-1290 本体シロ	122,000	141,000
287	3-5809-12	作業台 KWC-1590 本体シロ	147,000	170,000
287	3-5809-13	作業台 KWC-1890 本体シロ	184,000	212,000
287	3-5809-14	作業台 KWC-2490 本体シロ	245,000	282,000
287	3-5810-11	作業台 KWD-1290 本体シロ	182,000	210,000
287	3-5810-12	作業台 KWD-1590 本体シロ	207,000	238,000
287	3-5810-13	作業台 KWD-1890 本体シロ	238,000	274,000
287	3-5810-14	作業台 KWD-2490 本体シロ	303,000	348,000
288	3-1342-11	作業台 JSA-1275 本体シロ	121,000	140,000
288	3-1342-12	作業台 JSA-1575 本体シロ	135,000	156,000
288	3-1342-13	作業台 JSA-1875 本体シロ	188,000	216,000
288	3-1342-14	作業台 JSA-2475 本体シロ	229,000	263,000
288	3-1343-11	作業台 JSB-1275 本体シロ	140,000	161,000
288	3-1343-12	作業台 JSB-1575 本体シロ	165,000	190,000
288	3-1343-13	作業台 JSB-1875 本体シロ	219,000	252,000
288	3-1343-14	作業台 JSB-2475 本体シロ	264,000	304,000
288	3-1344-11	作業台 JSC-1275 本体シロ	129,000	148,000
288	3-1344-12	作業台 JSC-1575 本体シロ	144,000	166,000
288	3-1344-13	作業台 JSC-1875 本体シロ	199,000	229,000
288	3-1344-14	作業台 JSC-2475 本体シロ	250,000	288,000
288	3-1345-11	作業台 JSD-1275 本体シロ	147,000	169,000
288	3-1345-12	作業台 JSD-1575 本体シロ	174,000	200,000
288	3-1345-13	作業台 JSD-1875 本体シロ	229,000	264,000
288	3-1345-14	作業台 JSD-2475 本体シロ	284,000	327,000
289	3-1346-11	作業台 JWA-1290 本体シロ	139,000	159,000
289	3-1346-12	作業台 JWA-1590 本体シロ	152,000	175,000
289	3-1346-13	作業台 JWA-1890 本体シロ	209,000	240,000
289	3-1346-14	作業台 JWA-2490 本体シロ	251,000	289,000
289	3-1347-11	作業台 JWB-1290 本体シロ	183,000	210,000
289	3-1347-12	作業台 JWB-1590 本体シロ	231,000	266,000
289	3-1347-13	作業台 JWB-1890 本体シロ	272,000	313,000
289	3-1347-14	作業台 JWB-2490 本体シロ	337,000	387,000
289	3-1348-11	作業台 JWC-1290 本体シロ	147,000	169,000
289	3-1348-12	作業台 JWC-1590 本体シロ	162,000	187,000
289	3-1348-13	作業台 JWC-1890 本体シロ	219,000	252,000
289	3-1348-14	作業台 JWC-2490 本体シロ	266,000	306,000
289	3-1349-11	作業台 JWD-1290 本体シロ	191,000	220,000
289	3-1349-12	作業台 JWD-1590 本体シロ	241,000	278,000
289	3-1349-13	作業台 JWD-1890 本体シロ	287,000	330,000
289	3-1349-14	作業台 JWD-2490 本体シロ	353,000	405,000
290	4-3343-01	JCA-1275 スチール作業台	121,000	140,000
290	4-3343-02	JCA-1575 スチール作業台	135,000	156,000
290	4-3343-03	JCA-1875 スチール作業台	188,000	216,000
290	4-3343-04	JCA-2475 スチール作業台	229,000	263,000
290	4-3342-01	JCB-1275 スチール作業台	140,000	161,000
290	4-3342-02	JCB-1575 スチール作業台	165,000	190,000
290	4-3342-03	JCB-1875 スチール作業台	219,000	252,000
290	4-3342-04	JCB-2475 スチール作業台	264,000	304,000
291	3-2007-11	作業台 KSA-1275C 本体シロ	125,000	145,000
291	3-2007-12	作業台 KSA-1575C 本体シロ	145,000	168,000
291	3-2007-13	作業台 KSA-1875C 本体シロ	165,000	194,000
291	3-2008-11	作業台 KSD-1275C 本体シロ	152,000	178,000
291	3-2008-12	作業台 KSD-1575C 本体シロ	176,000	207,000
291	3-2008-13	作業台 KSD-1875C 本体シロ	203,000	240,000
294	3-1337-11	分析器用作業台 BCT-975L本体シロ	163,000	187,000
294	3-1338-11	分析器用作業台 BCT-975 本体シロ	157,000	180,000
294	3-1337-12	分析器用作業台BCT-1275L本体シロ	177,000	203,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
294	3-1338-12	分析器用作業台 BCT-1275本体シロ	175,000	202,000
294	3-1337-13	分析器用作業台BCT-1575L本体シロ	204,000	235,000
294	3-1338-13	分析器用作業台 BCT-1575本体シロ	202,000	232,000
294	3-1337-14	分析器用作業台BCT-1875L本体シロ	278,000	320,000
294	3-1338-14	分析器用作業台 BCT-1875本体シロ	273,000	314,000
294	3-1340-11	分析器用作業台 BDT-975L本体シロ	182,000	209,000
294	3-1339-11	分析器用作業台 BDT-975 本体シロ	179,000	205,000
294	3-1340-12	分析器用作業台BDT-1275L本体シロ	205,000	236,000
294	3-1339-12	分析器用作業台 BDT-1275本体シロ	200,000	230,000
294	3-1340-13	分析器用作業台BDT-1575L本体シロ	237,000	273,000
294	3-1339-13	分析器用作業台 BDT-1575本体シロ	233,000	268,000
294	3-1340-14	分析器用作業台BDT-1875L本体シロ	325,000	373,000
294	3-1339-14	分析器用作業台 BDT-1875本体シロ	315,000	362,000
294	1-4475-11	分析器用作業台 GCT-1290本体シロ	171,000	197,000
294	1-4475-12	分析器用作業台 GCT-1590本体シロ	189,000	218,000
294	1-4475-13	分析器用作業台 GCT-1890本体シロ	266,000	306,000
294	3-1341-11	分析器用作業台 GDT-1290本体シロ	208,000	240,000
294	3-1341-12	分析器用作業台 GDT-1590本体シロ	235,000	270,000
294	3-1341-13	分析器用作業台 GDT-1890本体シロ	324,000	373,000
296	4-780-01	電動昇降実験台 PSA-1200	173,000	182,000
296	4-780-02	電動昇降実験台 PSA-1500	183,000	194,000
296	4-780-03	電動昇降実験台 PSA-1800	193,000	204,000
297	4-385-01	高さ調整作業台 LWM-0960	34,000	39,000
297	4-385-02	高さ調整作業台 LWM-0975	39,000	44,500
297	4-385-03	高さ調整作業台 LWM-1260	40,000	45,500
297	4-385-04	高さ調整作業台 LWM-1275	43,000	49,000
297	4-385-05	高さ調整作業台 LWM-1575	47,000	53,500
297	4-385-06	高さ調整作業台 LWM-1875	49,000	55,700
298	3-4586-11	天秤台 WSA-960 本体シロ	199,000	261,000
298	3-4586-12	天秤台 WSA-1260 本体シロ	236,000	307,000
298	3-4586-13	天秤台 WSA-975 本体シロ	221,000	287,000
298	3-4586-14	天秤台 WSA-1275 本体シロ	306,000	397,000
298	3-2092-01	天秤台 WSC-960	205,000	270,000
298	3-2092-02	天秤台 WSC-1260	285,000	370,000
298	3-2092-03	天秤台 WSC-975	213,000	280,000
298	3-2092-04	天秤台 WSC-1275	296,000	390,000
298	3-4587-11	天秤台 WTA-975 本体シロ	388,000	436,000
298	3-4588-11	天秤台 WUA-975 本体シロ	435,000	499,000
299	3-4589-11	天秤台 WVA-975 本体シロ	669,000	775,000
299	3-1351-11	顕微鏡用デスク SEK-675 本体シロ	102,000	111,000
299	3-5760-11	測定台 WRA-1575 本体シロ	172,000	180,000
299	3-5760-12	測定台 WRA-1875 本体シロ	214,000	224,000
300	3-5841-11	薬品器具戸棚 YCA-950 本体シロ	164,000	188,000
300	3-5841-12	薬品器具戸棚 YCA-1250 本体シロ	199,000	230,000
300	3-5841-13	薬品器具戸棚 YCA-1550 本体シロ	237,000	273,000
300	3-5841-14	薬品器具戸棚 YCA-1850 本体シロ	279,000	321,000
300	3-5842-11	薬品器具戸棚 YDA-950 本体シロ	188,000	217,000
300	3-5842-12	薬品器具戸棚 YDA-1250 本体シロ	215,000	247,000
300	3-5842-13	薬品器具戸棚 YDA-1550 本体シロ	259,000	299,000
300	3-5842-14	薬品器具戸棚 YDA-1850 本体シロ	296,000	341,000
300	3-5843-11	薬品器具戸棚 YEA-950 本体シロ	187,000	215,000
300	3-5843-12	薬品器具戸棚 YEA-1250 本体シロ	214,000	247,000
300	3-5843-13	薬品器具戸棚 YEA-1550 本体シロ	267,000	308,000
300	3-5843-14	薬品器具戸棚 YEA-1850 本体シロ	318,000	367,000
301	3-5766-11	薬品器具戸棚 YCB-975 本体シロ	212,000	244,000
301	3-5766-12	薬品器具戸棚 YCB-1275 本体シロ	235,000	270,000
301	3-5766-13	薬品器具戸棚 YCB-1575 本体シロ	269,000	311,000
301	3-5766-14	薬品器具戸棚 YCB-1875 本体シロ	309,000	358,000
301	3-5767-11	薬品器具戸棚 YDB-975 本体シロ	229,000	264,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
301	3-5767-12	薬品器具戸棚 YDB-1275 本体シロ	247,000	285,000
301	3-5767-13	薬品器具戸棚 YDB-1575 本体シロ	292,000	337,000
301	3-5767-14	薬品器具戸棚 YDB-1875 本体シロ	342,000	394,000
301	3-5770-11	薬品器具戸棚 YEB-975 本体シロ	231,000	267,000
301	3-5770-12	薬品器具戸棚 YEB-1275 本体シロ	259,000	299,000
301	3-5770-13	薬品器具戸棚 YEB-1575 本体シロ	308,000	355,000
301	3-5770-14	薬品器具戸棚 YEB-1875 本体シロ	371,000	427,000
302	3-5845-11	薬品器具戸棚 YFA-950 本体シロ	234,000	270,000
302	3-5845-12	薬品器具戸棚 YFA-1250 本体シロ	292,000	337,000
302	3-5845-13	薬品器具戸棚 YFA-1550 本体シロ	362,000	417,000
302	3-5845-14	薬品器具戸棚 YFA-1850 本体シロ	429,000	495,000
302	3-5846-11	薬品器具戸棚 YGA-950 本体シロ	256,000	296,000
302	3-5846-12	薬品器具戸棚 YGA-1250 本体シロ	309,000	356,000
302	3-5846-13	薬品器具戸棚 YGA-1550 本体シロ	382,000	439,000
302	3-5846-14	薬品器具戸棚 YGA-1850 本体シロ	448,000	515,000
303	3-5774-11	薬品器具戸棚 YFB-975 本体シロ	289,000	333,000
303	3-5774-12	薬品器具戸棚 YFB-1275 本体シロ	318,000	367,000
303	3-5774-13	薬品器具戸棚 YFB-1575 本体シロ	395,000	454,000
303	3-5774-14	薬品器具戸棚 YFB-1875 本体シロ	461,000	530,000
303	3-5775-11	薬品器具戸棚 YGB-975 本体シロ	299,000	347,000
303	3-5775-12	薬品器具戸棚 YGB-1275 本体シロ	341,000	393,000
303	3-5775-13	薬品器具戸棚 YGB-1575 本体シロ	416,000	479,000
303	3-5775-14	薬品器具戸棚 YGB-1875 本体シロ	494,000	568,000
304	3-3890-11	薬品器具戸棚 YJA-1250 本体シロ	234,000	270,000
304	3-3890-12	薬品器具戸棚 YJA-1550 本体シロ	277,000	318,000
304	3-3890-13	薬品器具戸棚 YJA-1850 本体シロ	320,000	368,000
304	3-5769-11	薬品器具戸棚 YHA-950 本体シロ	199,000	229,000
304	3-5769-12	薬品器具戸棚 YHA-1250 本体シロ	229,000	264,000
304	3-5769-13	薬品器具戸棚 YHA-1550 本体シロ	262,000	302,000
304	3-5769-14	薬品器具戸棚 YHA-1850 本体シロ	306,000	352,000
304	3-3848-11	薬品器具戸棚 YKA-340 本体シロ	126,000	146,000
305	3-3891-11	薬品器具戸棚 YJB-1275 本体シロ	269,000	310,000
305	3-3891-12	薬品器具戸棚 YJB-1575 本体シロ	309,000	355,000
305	3-3891-13	薬品器具戸棚 YJB-1875 本体シロ	351,000	404,000
305	3-5844-11	薬品器具戸棚 YIA-950 本体シロ	269,000	309,000
305	3-5844-12	薬品器具戸棚 YIA-1250 本体シロ	324,000	373,000
305	3-5844-13	薬品器具戸棚 YIA-1550 本体シロ	386,000	444,000
305	3-5844-14	薬品器具戸棚 YIA-1850 本体シロ	455,000	524,000
305	3-7647-01	吊戸棚 TIA-930 本体シロ	65,000	75,000
305	3-7647-02	吊戸棚 TIA-1230 本体シロ	77,000	89,000
306	3-5779-11	試薬棚 TDB-930 本体シロ	45,000	48,000
306	3-5779-12	試薬棚 TDB-1230 本体シロ	53,000	56,000
306	3-5779-13	試薬棚 TDB-1530 本体シロ	57,000	60,000
306	3-5779-14	試薬棚 TDB-1830 本体シロ	85,000	89,000
306	3-5776-11	試薬棚 TCA-920 本体シロ	41,000	43,000
306	3-5776-12	試薬棚 TCA-1220 本体シロ	46,000	49,000
306	3-5776-13	試薬棚 TCA-1520 本体シロ	53,000	56,000
306	3-5776-14	試薬棚 TCA-1820 本体シロ	74,000	78,000
306	3-5848-11	試薬棚 TOB-930 本体シロ	53,000	56,000
306	3-5848-12	試薬棚 TOB-1230 本体シロ	64,000	67,000
306	3-5848-13	試薬棚 TOB-1530 本体シロ	75,000	79,000
306	3-5848-14	試薬棚 TOB-1830 本体シロ	105,000	111,000
306	3-5847-11	試薬棚 TDA-920 本体シロ	45,000	48,000
306	3-5847-12	試薬棚 TDA-1220 本体シロ	54,000	57,000
306	3-5847-13	試薬棚 TDA-1520 本体シロ	65,000	68,000
306	3-5847-14	試薬棚 TDA-1820 本体シロ	87,000	92,000
307	3-4584-11	試薬棚 TOB-930E 本体シロ	119,000	125,000
307	3-4584-12	試薬棚 TOB-1230E 本体シロ	132,000	139,000
307	3-4584-13	試薬棚 TOB-1530E 本体シロ	148,000	155,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
307	3-4584-14	試薬棚 TOB-1830E 本体シロ	182,000	191,000
307	3-4582-11	試薬棚 TDA-920E 本体シロ	87,000	92,000
307	3-4582-12	試薬棚 TDA-1220E 本体シロ	98,000	103,000
307	3-4582-13	試薬棚 TDA-1520E 本体シロ	111,000	117,000
307	3-4582-14	試薬棚 TDA-1820E 本体シロ	140,000	147,000
307	3-5781-11	試薬棚 TEB-930 本体シロ	69,000	72,000
307	3-5781-12	試薬棚 TEB-1230 本体シロ	89,000	93,000
307	3-5781-13	試薬棚 TEB-1530 本体シロ	110,000	117,000
307	3-5781-14	試薬棚 TEB-1830 本体シロ	122,000	129,000
307	3-5778-11	試薬棚 TEA-920 本体シロ	57,000	60,000
307	3-5778-12	試薬棚 TEA-1220 本体シロ	72,000	75,000
307	3-5778-13	試薬棚 TEA-1520 本体シロ	88,000	93,000
307	3-5778-14	試薬棚 TEA-1820 本体シロ	103,000	108,000
308	3-4585-11	試薬棚 TEB-930E 本体シロ	137,000	144,000
308	3-4585-12	試薬棚 TEB-1230E 本体シロ	158,000	166,000
308	3-4585-13	試薬棚 TEB-1530E 本体シロ	182,000	191,000
308	3-4585-14	試薬棚 TEB-1830E 本体シロ	198,000	208,000
308	3-4583-11	試薬棚 TEA-920E 本体シロ	100,000	105,000
308	3-4583-12	試薬棚 TEA-1220E 本体シロ	116,000	122,000
308	3-4583-13	試薬棚 TEA-1520E 本体シロ	140,000	147,000
308	3-4583-14	試薬棚 TEA-1820E 本体シロ	156,000	164,000
308	3-2090-11	試薬棚 TOB-930SB 本体シロ	82,000	90,000
308	3-2090-12	試薬棚 TOB-1230SB 本体シロ	99,000	109,000
308	3-2090-13	試薬棚 TOB-1530SB 本体シロ	118,000	129,000
308	3-2090-14	試薬棚 TOB-1830SB 本体シロ	156,000	171,000
308	3-2091-11	試薬棚 TEB-930SB 本体シロ	97,000	106,000
308	3-2091-12	試薬棚 TEB-1230SB 本体シロ	122,000	134,000
308	3-2091-13	試薬棚 TEB-1530SB 本体シロ	149,000	164,000
308	3-2091-14	試薬棚 TEB-1830SB 本体シロ	170,000	187,000
309	3-1358-11	試薬棚 TOB-930J 本体シロ	132,000	139,000
309	3-1358-12	試薬棚 TOB-1230J 本体シロ	185,000	194,000
309	3-1358-13	試薬棚 TOB-1530J 本体シロ	198,000	208,000
309	3-1358-14	試薬棚 TOB-1830J 本体シロ	237,000	249,000
309	3-1357-11	試薬棚 TDA-920J 本体シロ	85,000	89,000
309	3-1357-12	試薬棚 TDA-1220J 本体シロ	116,000	122,000
309	3-1357-13	試薬棚 TDA-1520J 本体シロ	127,000	133,000
309	3-1357-14	試薬棚 TDA-1820J 本体シロ	153,000	161,000
309	3-1360-11	ジャングルラック J-1500	263,000	289,000
309	3-1360-12	ジャングルラック J-2000	328,000	361,000
309	3-3844-01	ジャングルセットW900-J	41,000	43,000
309	3-3844-02	ジャングルセットW1200-J	62,000	65,000
309	3-3844-03	ジャングルセットW1500-J	64,000	68,000
309	3-3844-04	ジャングルセットW1800-J	67,000	71,000
310	3-7659-01	教師用実験台 EKA-2490KC	569,000	625,000
310	3-7659-02	教師用実験台 EKA-3090KC	646,000	710,000
310	3-7660-01	教師用実験台 EKA-2490DC	548,000	603,000
310	3-7660-02	教師用実験台 EKA-3090DC	625,000	688,000
311	4-1169-01	EJA-2490KC 準備室実験台	516,000	568,000
311	4-1168-01	EJA-2490DC 準備室実験台	495,000	535,000
311	3-7663-01	生徒用実験台 ESB-1890KCL	292,000	322,000
311	3-7663-02	生徒用実験台 ESB-1890KCM	292,000	322,000
311	3-7663-03	生徒用実験台 ESB-1890KC	292,000	322,000
311	3-7664-01	生徒用実験台 ESB-1890DCL	277,000	305,000
311	3-7664-02	生徒用実験台 ESB-1890DCM	277,000	305,000
311	3-7664-03	生徒用実験台 ESB-1890DC	277,000	305,000
312	3-7661-01	生徒用実験台 ESA-3090KCL	416,000	457,000
312	3-7661-02	生徒用実験台 ESA-3090KCM	416,000	457,000
312	3-7661-03	生徒用実験台 ESA-3090KC	416,000	457,000
312	3-7661-04	生徒用実験台 ESA-3690KCL	432,000	475,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
312	3-7661-05	生徒用実験台 ESA-3690KCM	432,000	475,000
312	3-7661-06	生徒用実験台 ESA-3690KC	432,000	475,000
312	3-7665-01	生徒用実験台 ESC-3060KCL	289,000	318,000
312	3-7665-02	生徒用実験台 ESC-3060KCM	289,000	318,000
312	3-7665-03	生徒用実験台 ESC-3060KC	289,000	318,000
312	3-7665-04	生徒用実験台 ESC-3660KCL	377,000	415,000
312	3-7665-05	生徒用実験台 ESC-3660KCM	377,000	415,000
312	3-7665-06	生徒用実験台 ESC-3660KC	377,000	415,000
312	4-1151-01	ESF-1890KCL 生徒用実験台	272,000	300,000
312	4-1151-02	ESF-1890KCM 生徒用実験台	272,000	300,000
312	4-1151-03	ESF-1890KC 生徒用実験台	272,000	300,000
313	3-7662-01	生徒用実験台 ESA-3090DCL	399,000	439,000
313	3-7662-02	生徒用実験台 ESA-3090DCM	399,000	439,000
313	3-7662-03	生徒用実験台 ESA-3090DC	399,000	439,000
313	3-7662-04	生徒用実験台 ESA-3690DCL	415,000	457,000
313	3-7662-05	生徒用実験台 ESA-3690DCM	415,000	457,000
313	3-7662-06	生徒用実験台 ESA-3690DC	415,000	457,000
313	3-7666-01	生徒用実験台 ESC-3060DCL	274,000	302,000
313	3-7666-02	生徒用実験台 ESC-3060DCM	274,000	302,000
313	3-7666-03	生徒用実験台 ESC-3060DC	274,000	302,000
313	3-7666-04	生徒用実験台 ESC-3660DCL	363,000	400,000
313	3-7666-05	生徒用実験台 ESC-3660DCM	363,000	400,000
313	3-7666-06	生徒用実験台 ESC-3660DC	363,000	400,000
313	4-1150-01	ESF-1890DCL 生徒用実験台	254,000	278,000
313	4-1150-02	ESF-1890DCM 生徒用実験台	254,000	278,000
313	4-1150-03	ESF-1890DC 生徒用実験台	254,000	278,000
314	3-7667-01	生徒用実験台 ESD-1590L	152,000	167,000
314	3-7667-02	生徒用実験台 ESD-1590M	152,000	167,000
314	3-7667-03	生徒用実験台 ESD-1590	152,000	167,000
314	3-7667-04	生徒用実験台 ESD-1890L	162,000	178,000
314	3-7667-05	生徒用実験台 ESD-1890M	162,000	178,000
314	3-7667-06	生徒用実験台 ESD-1890	162,000	178,000
314	3-7668-01	生徒用実験台 ESE-1560L	137,000	150,000
314	3-7668-02	生徒用実験台 ESE-1560M	137,000	150,000
314	3-7668-03	生徒用実験台 ESE-1560	137,000	150,000
314	3-7668-04	生徒用実験台 ESE-1860L	146,000	161,000
314	3-7668-05	生徒用実験台 ESE-1860M	146,000	161,000
314	3-7668-06	生徒用実験台 ESE-1860	146,000	161,000
314	4-3309-01	DMA-960 窓下流し台	253,000	279,000
314	4-3309-02	DMA-1260 窓下流し台	300,000	331,000
314	4-3309-03	DMA-1560 窓下流し台	362,000	398,000
314	4-3309-04	DMA-1860 窓下流し台	411,000	452,000
314	4-3339-01	DMB-960 窓下流し台	250,000	275,000
314	4-3339-02	DMB-1260 窓下流し台	295,000	324,000
314	4-3339-03	DMB-1560 窓下流し台	357,000	393,000
314	4-3339-04	DMB-1860 窓下流し台	405,000	445,000
315	4-3338-01	MRA-960 窓下台	125,000	137,000
315	4-3338-02	MRA-1260 窓下台	145,000	159,000
315	4-3338-03	MRA-1560 窓下台	190,000	209,000
315	4-3338-04	MRA-1860 窓下台	245,000	270,000
315	4-3337-01	MRB-960 窓下台	117,000	128,000
315	4-3337-02	MRB-1260 窓下台	137,000	151,000
315	4-3337-03	MRB-1560 窓下台	174,000	192,000
315	4-3337-04	MRB-1860 窓下台	233,000	256,000
315	4-3336-01	MRC-960 窓下台	91,000	100,000
315	4-3336-02	MRC-1260 窓下台	111,000	123,000
315	4-3336-03	MRC-1560 窓下台	127,000	140,000
315	4-3336-04	MRC-1860 窓下台	172,000	189,000
316	4-3335-01	EGK-1890A 教師用金工工作台	364,000	401,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
316	4-3334-01	EGK-1890B 教師用金工工作台	308,000	339,000
316	4-3333-01	EGS-1890A 生徒用金工工作台	268,000	294,000
316	4-3332-01	EGS-1890B 作業台	232,000	255,000
316	4-3332-02	EGS-1590B 作業台	221,000	244,000
317	4-1164-01	CKA-2290SC 教師用調理台	878,000	917,000
317	4-1163-01	CKB-2290SC 教師用調理台	881,000	920,000
317	4-1162-01	CSA-2290SC 生徒用調理台	934,000	970,000
318	4-1159-01	CSD-1870SC 壁面用調理台 I型	887,000	940,000
318	4-1158-01	CSE-1242SC 壁面用調理台 L型	1,060,000	1,090,000
319	4-1167-01	CKC-2290MT被服兼用教師用調理台	736,000	745,000
319	4-1166-01	CKD-2290MT被服兼用教師用調理台	747,000	758,000
319	4-1165-05	CSF-2190MTM 生徒用調理台	606,000	622,000
319	4-1165-06	CSF-2190MT被服兼用生徒用調理台	606,000	622,000
320	4-1157-01	CHA-1890MK 教師用被服机	311,000	327,000
320	4-1156-01	CHA-1890M 教師用被服机	290,000	305,000
320	4-1155-02	CHC-1890M 生徒用被服机	311,000	327,000
321	4-1155-01	CHB-1890M 生徒用被服机	198,000	209,000
321	4-1154-01	CHD-1890M 生徒用被服机	177,000	187,000
321	4-1153-01	CHE-1890M 生徒用被服机	151,000	167,000
321	4-1152-01	CHF-1890M 準備室用被服机	322,000	340,000
322	3-7725-01	排気ユニット HU-1830 本体シロ	225,000	244,000
322	3-7725-02	排気ユニット HU-2430 本体シロ	275,000	298,000
322	3-7725-03	排気ユニット HU-3030 本体シロ	335,000	362,000
322	3-7725-04	排気ユニット HU-3630 本体シロ	348,000	376,000
322	3-7646-01	実験台用側面カート SW-845本体シロ	140,000	148,000
322	3-7726-01	磁製流しユニット SKR-600本体シロ	91,000	99,000
326	2-9917-01	デスクSD-ISN107CLSPAWN	55,600	58,000
326	2-9917-02	デスクSD-ISN117CLSPAWN	57,200	59,700
326	2-9917-03	デスクSD-ISN127CLSPAWN	58,000	60,600
326	2-9917-04	デスクSD-ISN147CLSPAWN	73,000	76,100
326	2-9916-11	デスクSDISN107LCASPAWNN	85,400	89,500
326	2-9916-12	デスクSDISN117LCASPAWNN	86,700	90,900
326	2-9916-13	デスクSDISN127LCASPAWNN	87,900	92,100
326	2-9916-14	デスクSDISN147LCASPAWNN	102,500	107,400
326	2-9918-11	ワゴン SD-IS46C3SAWN4	61,200	64,300
340	3-3390-01	ESCO安全キャビネットAC2-2J7	1,030,000	1,050,000
340	3-3390-02	ESCO安全キャビネットAC2-3N7	1,150,000	1,170,000
340	3-3390-03	ESCO安全キャビネットAC2-4N7	1,200,000	1,220,000
340	3-3390-04	ESCO安全キャビネットAC2-5N7	1,400,000	1,420,000
340	3-3390-05	ESCO安全キャビネットAC2-6N7	1,450,000	1,470,000
343	3-7417-01	ESCOクリーンベンチBCB-2E7	780,000	800,000
343	3-7417-02	ESCOクリーンベンチBCB-3E7	850,000	870,000
343	3-7417-03	ESCOクリーンベンチBCB-4E7	920,000	940,000
343	3-7417-04	ESCOクリーンベンチBCB-5E7	1,100,000	1,120,000
343	3-7417-05	ESCOクリーンベンチBCB-6E7	1,150,000	1,170,000
344	3-7750-03	ガス配管(キャビネット、都市ガス用)	50,000	55,000
344	3-7750-04	ガス配管(キャビネット、プロパン用)	50,000	55,000
344	3-7750-05	ガス配管(クリーンベンチ、都市ガス用)	50,000	55,000
344	3-7750-06	ガス配管(クリーンベンチ、プロパン用)	50,000	55,000
344	3-1422-36	配管(サクシオン用)	50,000	55,000
345	3-1422-31	排気カラー(ECO-AC22)	80,000	83,000
345	3-1422-32	排気カラー(ECO-A-AC23)	80,000	83,000
345	3-1422-33	排気カラー(ECO-A-AC24)	80,000	83,000
345	3-1422-34	排気カラー(ECO-A-AC25)	90,000	93,000
345	3-1422-35	排気カラー(ECO-A-AC26)	100,000	104,000
345	3-1422-23	IVBAR(ハンギングバー)-2	40,000	42,000
345	3-1422-11	IVBAR(ハンギングバー)-3	40,000	42,000
345	3-1422-14	IVBAR(ハンギングバー)-4	50,000	52,000
345	3-1422-17	IVBAR(ハンギングバー)-5	50,000	52,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
345	3-1422-20	IVBAR(ハンギングバー)-6	50,000	52,000
345	3-7752-01	カーボンプレフィルター PF-40	25,000	26,000
345	3-7752-02	カーボンプレフィルター PF-41	25,000	26,000
345	3-7752-03	カーボンプレフィルター PF-42	25,000	26,000
345	3-7752-04	カーボンプレフィルター PF-43	25,000	26,000
345	3-7752-05	カーボンプレフィルター PF-44	25,000	26,000
345	3-1422-26	殺菌灯15W(UV-15A-L)	12,800	14,000
345	3-1422-27	殺菌灯30W(UV-30A-L)	12,800	14,000
345	3-1422-28	安全キャビネット蛍光灯24W T5ランプ	7,000	8,000
345	3-1422-29	安全キャビネット蛍光灯39W T5ランプ	7,000	8,000
345	3-1422-30	安全キャビネット蛍光灯54W T5ランプ	7,000	8,000
345	3-1422-24	ULPAフィルター-DOWN FLOW-2	67,000	70,000
345	3-1422-25	ULPAフィルター-EXHAUST-2	47,000	49,000
345	3-1422-12	ULPAフィルター-DOWN FLOW-3	73,000	76,000
345	3-1422-13	ULPAフィルター-EXHAUST-3	69,000	72,000
345	3-1422-37	ULPAフィルター排気用BCB-3E7用	69,000	72,000
345	3-1422-15	ULPAフィルター-DOWN FLOW-4	80,000	83,000
345	3-1422-16	ULPAフィルター-EXHAUST-4	73,000	76,000
345	3-1422-38	ULPAフィルター排気用BCB-4E7用	80,000	83,000
345	3-1422-18	ULPAフィルター-DOWN FLOW-5	121,000	125,000
345	3-1422-19	ULPAフィルター-EXHAUST-5	121,000	125,000
345	3-1422-39	ULPAフィルター排気用BCB-5E7用	121,000	125,000
345	3-1422-21	ULPAフィルター-DOWN FLOW-6	160,000	165,000
345	3-1422-22	ULPAフィルター-EXHAUST-6	137,000	142,000
345	3-1422-40	ULPAフィルター排気用BCB-6E7用	170,000	176,000
355	1-8714-01	クリーンブース CL-901	568,000	600,000
367	3-1390-21	エアシャワー PSAS-T81PSL-E	727,000	816,000
367	3-1390-22	エアシャワー PSAS-T91PSL-E	981,000	1,091,000
367	3-1390-25	エアシャワーPSAS-T81PLSL-E	891,000	998,000
367	3-1390-26	エアシャワーPSAS-T161PSL-S	1,280,000	1,364,000
369	4-1134-01	CWB-1 バッテリー式クリーンワゴン	448,000	530,000
371	1-6103-01	ステンレスハンガー 10本入	10,000	11,500
371	1-6103-02	タグ付きステンレスハンガー10本入り	12,000	14,000
380	3-1407-01	気流可視化装置 ACV-502A1	490,000	515,000
394	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
396	3-1497-01	セフティキャビネットSM-3E	199,000	210,000
396	3-1497-02	セフティキャビネット SM-3E1N	261,000	275,000
396	3-1498-01	セフティキャビネットGM-3E	251,000	265,000
396	3-1498-02	セフティキャビネット GM-3E1N	302,000	318,000
396	3-8598-01	セフティキャビネット SM-1E	118,000	124,000
396	3-1485-01	セフティキャビネットSU-1	58,000	61,000
397	3-5018-31	セフティキャビネット SU-3E	109,000	115,000
397	3-5018-32	セフティキャビネット SU-5E	182,000	194,000
397	3-5018-33	セフティキャビネット SU-3LE	219,000	231,000
397	3-5823-31	セフティキャビネット SF-3BE	179,000	189,000
397	3-5823-32	セフティキャビネット SF-5BE	255,000	269,000
397	3-5017-21	セフティキャビネット GU-3E	125,000	132,000
397	3-5017-22	セフティキャビネット GU-5E	161,000	169,000
397	3-5823-33	セフティキャビネット GF-3BE	205,000	215,000
397	3-5823-34	セフティキャビネット GF-5BE	264,000	278,000
397	3-5823-36	セフティキャビネット GYF-3BE	197,000	207,000
397	3-5018-43	セフティキャビネット SU-3E1N	145,000	153,000
397	3-5018-44	セフティキャビネット SU-5E1N	237,000	250,000
397	3-5018-41	セフティキャビネット SU-3E1W	153,000	161,000
397	3-5018-42	セフティキャビネット SU-5E1W	246,000	259,000
397	3-5823-45	セフティキャビネット SF-3BE1N	234,000	247,000
397	3-5823-46	セフティキャビネット SF-5BE1N	338,000	357,000
397	3-5823-41	セフティキャビネット SF-3BE1W	244,000	258,000
397	3-5823-42	セフティキャビネット SF-5BE1W	348,000	367,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
397	3-5017-33	セフティーキャビネット GU-3E1N	163,000	172,000
397	3-5017-34	セフティーキャビネット GU-5E1N	208,000	219,000
397	3-5017-31	セフティーキャビネット GU-3E1W	173,000	182,000
397	3-5017-32	セフティーキャビネット GU-5E1W	218,000	230,000
397	3-5823-47	セフティーキャビネット GF-3BE1N	269,000	283,000
397	3-5823-48	セフティーキャビネット GF-5BE1N	327,000	344,000
397	3-5823-43	セフティーキャビネット GF-3BE1W	280,000	300,000
397	3-5823-44	セフティーキャビネット GF-5BE1W	362,000	380,000
398	3-5016-23	セフティキャビネット HU-3E	118,000	124,000
398	3-5016-24	セフティキャビネット HU-5E	165,000	174,000
398	3-5016-31	セフティキャビネット HU-3E用棚板	7,300	7,700
398	3-5016-32	セフティキャビネット HU-5E用棚板	10,400	10,900
398	1-5942-01	セフティキャビネット TU-3E	141,000	149,000
398	1-5942-02	セフティキャビネット TU-5E	197,000	208,000
398	3-5018-21	セフティーキャビネットトレーホルダー付	2,000	2,400
398	3-5823-05	セフティキャビネット FX用トレー 2個	2,300	2,800
398	3-5823-18	GYF-3BE用500ml立 12個	13,400	14,000
398	3-5823-19	GYF-3BE用1000ml立 6個	12,400	13,000
398	3-5823-17	セフティーキャビネットFX ベース	31,000	33,000
398	3-5823-25	スタンダードベースBS-5E	38,000	40,000
398	3-5823-23	漏液防止ベースBP-3E	52,000	55,000
398	3-5823-24	漏液防止ベースBP-5E	62,000	66,000
398	3-5016-11	セフティーキャビネットL4連結・固定金具	3,000	3,600
398	3-5016-12	セフティーキャビネットL2固定金具 4個	3,000	3,600
398	3-5016-13	セフティーキャビネット F4連結金具	3,000	3,600
398	1-5942-11	ネームプレート SU-M 5個	1,900	2,400
398	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	11,000	11,400
400	3-6605-01	耐火キャビネット WA810041	70,000	79,000
400	3-6605-02	耐火キャビネット WA810121	98,000	111,000
400	3-6605-03	耐火キャビネット WA810301	168,000	189,500
400	3-6605-04	耐火キャビネット WA810451	198,000	224,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
5	3-7377-01	AP高純度ポリエチレン手袋ショートタイプ	137,000	144,000
5	2-2124-04	APシームレスグローブSESL LL	3,400	3,740
5	2-2124-01	APシームレスグローブSESL L 十双	3,400	3,740
5	2-2124-02	APシームレスグローブSESL M 十双	3,400	3,740
5	2-2124-03	APシームレスグローブSESL S 十双	3,400	3,740
5	2-2124-05	APシームレスグローブSESL SS	3,400	3,740
7	1-3916-01	アズピュアクールインナー手袋 LL	980	1,200
7	1-3916-02	アズピュアクールインナー手袋 L	980	1,200
7	1-3916-03	アズピュアクールインナー手袋 M	980	1,200
7	1-3916-04	アズピュアクールインナー手袋 S	980	1,200
8	2-2142-01	APクールインナー手袋オーバーロックLL	810	870
8	2-2142-02	APクールインナー手袋オーバーロックL	810	870
8	2-2142-03	APクールインナー手袋オーバーロックM	810	870
8	2-2142-04	APクールインナー手袋オーバーロックS	810	870
8	2-2142-05	APクールインナー手袋オーバーロックSS	810	870
8	2-2143-01	APインナー手袋オーバーロックLL	1,150	1,220
8	2-2143-02	APインナー手袋オーバーロックL	1,150	1,220
8	2-2143-03	APインナー手袋オーバーロックM	1,150	1,220
8	2-2143-04	APインナー手袋オーバーロックS	1,150	1,220
8	2-2143-05	APインナー手袋オーバーロックSS	1,150	1,220
8	1-4294-04	アズピュアインナー手袋指先有LL 10双	1,600	1,870
8	1-4294-03	アズピュアインナー手袋指先有L 10双	1,600	1,870
8	1-4294-02	アズピュアインナー手袋指先有M 10双	1,600	1,870
8	1-4294-01	アズピュアインナー手袋指先有S 10双	1,600	1,870
8	1-4294-05	アズピュアインナー手袋指先有 SS	1,600	1,870
8	3-7429-01	アズピュアクリーンワークグローブ L	1,000	1,200
8	3-7429-02	アズピュアクリーンワークグローブ M	1,000	1,200
8	3-7429-03	アズピュアクリーンワークグローブ S	1,000	1,200
8	4-1057-01	APインナー手袋フリー(ショートカット)	1,800	1,900
8	1-4293-01	APインナー手袋フリーミドルカット10双	1,780	2,100
8	3-7342-01	APインナー手袋 フリー(オールカット)	1,400	1,490
9	3-7380-01	AP黒色インナー手袋LL ポリエステル	880	1,020
9	3-7380-02	AP黒色インナー手袋L ポリエステル	880	1,020
9	3-7380-03	AP黒色インナー手袋M ポリエステル	880	1,020
9	3-7380-04	AP黒色インナー手袋S ポリエステル	880	1,020
9	3-7380-05	AP黒色インナー手袋SS ポリエステル	880	1,020
9	3-7387-01	AP黒色インナー手袋 LL ナイロン	1,350	1,600
9	3-7387-02	AP黒色インナー手袋 L ナイロン	1,350	1,600
9	3-7387-03	AP黒色インナー手袋 M ナイロン	1,350	1,600
9	3-7387-04	AP黒色インナー手袋 S ナイロン	1,350	1,600
9	1-3910-13	アズピュアSILVIX手袋 II L	1,800	1,900
9	1-3910-12	アズピュアSILVIX手袋 II M	1,800	1,900
9	1-3910-11	アズピュアSILVIX手袋 II S	1,800	1,900
9	3-7371-01	アズピュアロングインナー手袋L	1,800	1,900
9	3-7371-02	アズピュアロングインナー手袋M	1,800	1,900
9	3-7371-03	アズピュアロングインナー手袋S	1,800	1,900
11	3-7382-01	アズピュア無縫製手袋APJ-010LL	4,200	4,500
11	3-7382-02	アズピュア無縫製手袋APJ-010L	4,200	4,500
11	3-7382-03	アズピュア無縫製手袋APJ-010M	4,200	4,500
11	3-7382-04	アズピュア無縫製手袋APJ-010S	4,200	4,500
11	3-7382-05	アズピュア無縫製手袋APJ-010SS	4,200	4,500
12	1-555-01	AP精密作業手袋ASNYW LL 12双	4,600	4,950
12	1-555-02	AP精密作業手袋ASNYW L 12双	4,600	4,950
12	1-555-03	AP精密作業手袋ASNYW M 12双	4,600	4,950
12	1-555-04	AP精密作業手袋ASNYW S 12双	4,600	4,950
12	1-548-01	アズピュア綿スムス手袋マチ付LL 12双	2,000	2,360
12	1-548-02	アズピュア綿スムス手袋マチ付 L 12双	2,000	2,360
12	1-548-03	アズピュア綿スムス手袋マチ付 M 12双	2,000	2,360
12	1-548-04	アズピュア綿スムス手袋マチ付 S 12双	2,000	2,360

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
13	2-2132-01	APPUクール手袋オーバーロック指先LL	1,150	1,220
13	2-2132-02	AP PUクール手袋オーバーロック指先L	1,150	1,220
13	2-2132-03	AP PUクール手袋オーバーロック指先M	1,150	1,220
13	2-2132-04	AP PUクール手袋オーバーロック指先S	1,150	1,220
13	2-2132-05	APPUクール手袋オーバーロック指先SS	1,150	1,220
13	2-2132-51	PUクール手袋オーバーロック指先LL大箱	31,000	32,900
13	2-2132-52	PUクール手袋オーバーロック指先L 大箱	31,000	32,900
13	2-2132-53	PUクール手袋オーバーロック指先M 大箱	31,000	32,900
13	2-2132-54	PUクール手袋オーバーロック指先S 大箱	31,000	32,900
13	2-2132-55	PUクール手袋オーバーロック指先SS大箱	31,000	32,900
13	2-2131-01	AP PUクール手袋オーバーロック掌LL	1,380	1,460
13	2-2131-02	AP PUクール手袋オーバーロック掌L	1,380	1,460
13	2-2131-03	AP PUクール手袋オーバーロック掌M	1,380	1,460
13	2-2131-04	AP PUクール手袋オーバーロック掌S	1,380	1,460
13	2-2131-05	AP PUクール手袋オーバーロック掌SS	1,380	1,460
13	2-2131-51	PUクール手袋オーバーロック掌LL 大箱	37,200	39,300
13	2-2131-52	PUクール手袋オーバーロック掌L 大箱	37,200	39,300
13	2-2131-53	PUクール手袋オーバーロック掌M 大箱	37,200	39,300
13	2-2131-54	PUクール手袋オーバーロック掌S 大箱	37,200	39,300
13	2-2131-55	PUクール手袋オーバーロック掌SS 大箱	37,200	39,300
13	3-7378-01	AP PUクール手袋掌ハイグリップ LL	1,500	1,800
13	3-7378-02	AP PUクール手袋掌ハイグリップ L	1,500	1,800
13	3-7378-03	AP PUクール手袋掌ハイグリップ M	1,500	1,800
13	3-7378-04	AP PUクール手袋掌ハイグリップ S	1,500	1,800
13	3-7378-05	AP PUクール手袋掌ハイグリップ SS	1,500	1,800
14	1-3914-01	アズピュアクール手袋 PU指先コートLL	1,330	1,570
14	1-3914-02	アズピュアクール手袋 PU指先コート L	1,330	1,570
14	1-3914-03	アズピュアクール手袋 PU指先コート M	1,330	1,570
14	1-3914-04	アズピュアクール手袋 PU指先コート S	1,330	1,570
14	1-3914-05	アズピュアクール手袋 PU指先コートSS	1,330	1,570
14	1-3915-01	アズピュアクール手袋PU手の平コートLL	1,600	1,930
14	1-3915-02	アズピュアクール手袋 PU手の平コートL	1,600	1,930
14	1-3915-03	アズピュアクール手袋 PU手の平コートM	1,600	1,930
14	1-3915-04	アズピュアクール手袋 PU手の平コートS	1,600	1,930
14	1-3915-05	AP PUクール手袋 掌コート SS	1,600	1,930
14	3-7386-01	アズピュア黒色PU手袋LL ポリエステル	1,400	1,630
14	3-7386-02	アズピュア黒色PU手袋L ポリエステル	1,400	1,630
14	3-7386-03	アズピュア黒色PU手袋M ポリエステル	1,400	1,630
14	3-7386-04	アズピュア黒色PU手袋S ポリエステル	1,400	1,630
14	3-7386-05	アズピュア黒色PU手袋SS ポリエステル	1,400	1,630
15	1-2263-11	APPUコート手袋オーバーロック指先LL	1,400	1,480
15	1-2263-12	AP PUコート手袋オーバーロック指先L	1,400	1,480
15	1-2263-13	AP PUコート手袋オーバーロック指先M	1,400	1,480
15	1-2263-14	AP PUコート手袋オーバーロック指先S	1,400	1,480
15	1-2263-15	APPUコート手袋オーバーロック指先SS	1,400	1,480
15	1-2263-61	PUコート手袋オーバーロック指先LL大箱	37,800	40,000
15	1-2263-62	PUコート手袋オーバーロック指先L 大箱	37,800	40,000
15	1-2263-63	PUコート手袋オーバーロック指先M 大箱	37,800	40,000
15	1-2263-64	PUコート手袋オーバーロック指先S 大箱	37,800	40,000
15	1-2263-65	PUコート手袋オーバーロック指先SS大箱	37,800	40,000
15	1-2262-11	AP PUコート手袋オーバーロック掌LL	1,650	1,750
15	1-2262-12	AP PUコート手袋オーバーロック掌L	1,650	1,750
15	1-2262-13	AP PUコート手袋オーバーロック掌M	1,650	1,750
15	1-2262-14	AP PUコート手袋オーバーロック掌S	1,650	1,750
15	1-2262-15	AP PUコート手袋オーバーロック掌SS	1,650	1,750
15	1-2262-61	PUコート手袋オーバーロック掌LL 大箱	44,550	47,300
15	1-2262-62	PUコート手袋オーバーロック掌L 大箱	44,550	47,300
15	1-2262-63	PUコート手袋オーバーロック掌M 大箱	44,550	47,300
15	1-2262-64	PUコート手袋オーバーロック掌S 大箱	44,550	47,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
15	1-2262-65	PUコート手袋オーバーロック掌SS 大箱	44,550	47,300
15	1-4803-11	アズピュアPUコート手袋指先コート LL	2,070	2,420
15	1-4803-12	アズピュアPUコート手袋指先コート L	2,070	2,420
15	1-4803-13	アズピュアPUコート手袋指先コート M	2,070	2,420
15	1-4803-14	アズピュアPUコート手袋指先コート S	2,070	2,420
15	1-4803-15	アズピュアPUコート手袋指先コート SS	2,070	2,420
15	1-4804-11	アズピュアPUコート手袋掌コート LL	2,300	2,680
15	1-4804-12	アズピュアPUコート手袋掌コート L	2,300	2,680
15	1-4804-13	アズピュアPUコート手袋掌コート M	2,300	2,680
15	1-4804-14	アズピュアPUコート手袋掌コート S	2,300	2,680
15	1-4804-15	アズピュアPUコート手袋掌コート SS	2,300	2,680
15	3-3643-02	APロングPUコート手袋指先コート L	2,400	2,550
15	3-3643-03	APロングPUコート手袋指先コート M	2,400	2,550
15	3-3643-04	APロングPUコート手袋指先コート S	2,400	2,550
15	3-3410-02	APロングPUコート手袋手の平コート L	2,600	2,750
15	3-3410-03	APロングPUコート手袋手の平コート M	2,600	2,750
15	3-3410-04	APロングPUコート手袋手の平コート S	2,600	2,750
15	3-3410-05	APロングPUコート手袋手の平コートSS	2,600	2,750
16	1-7174-01	APロングPUコートナイロン手袋指先LL	2,530	2,960
16	1-7174-02	APロングPUコートナイロン手袋指先 L	2,530	2,960
16	1-7174-03	APロングPUコートナイロン手袋指先 M	2,530	2,960
16	1-7174-04	APロングPUコートナイロン手袋指先 S	2,530	2,960
16	1-7175-01	APロングPUナイロン手袋パーム LL	2,760	3,220
16	1-7175-02	APロングPUコートナイロン手袋パームL	2,760	3,220
16	1-7175-03	APロングPUコートナイロン手袋パームM	2,760	3,220
16	1-7175-04	APロングPUコートナイロン手袋パームS	2,760	3,220
16	3-9463-01	ニトリルコート手袋 掌 LL 1双	110	120
16	3-9463-02	ニトリルコート手袋 掌 L 1双	110	120
16	3-9463-03	ニトリルコート手袋 掌 M 1双	110	120
16	3-9463-04	ニトリルコート手袋 掌 S 1双	110	120
16	3-9463-51	ニトリルコート手袋 掌 LL 10双	1,050	1,100
16	3-9463-52	ニトリルコート手袋 掌 L 10双	1,050	1,100
16	3-9463-53	ニトリルコート手袋 掌 M 10双	1,050	1,100
16	3-9463-54	ニトリルコート手袋 掌 S 10双	1,050	1,100
18	2-2129-04	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り LL	680	720
18	2-2129-01	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り L	680	720
18	2-2129-02	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り M	680	720
18	2-2129-03	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り S	680	720
18	2-2130-04	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し LL	620	650
18	2-2130-01	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し L	620	650
18	2-2130-02	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し M	620	650
18	2-2130-03	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し S	620	650
18	3-8031-01	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有LL	580	610
18	3-8031-02	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有L	580	610
18	3-8031-03	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有M	580	610
18	3-8031-04	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有S	580	610
18	3-8031-05	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有SS	580	610
18	3-8032-01	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無しLL	520	550
18	3-8032-02	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無しL	520	550
18	3-8032-03	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無しM	520	550
18	3-8032-04	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無しS	520	550
19	1-4824-01	AP耐熱切創保護手袋 AP-9	7,000	9,100
19	1-4825-01	AP耐熱切創保護手袋 AP-17	12,000	14,500
20	4-1080-01	アズピュア耐切創リストバンド DM100	290	310
20	4-1080-02	アズピュア耐切創リストバンド DM150	440	460
20	4-1080-51	AP耐切創リストバンド DM100ケース	2,300	2,450
20	4-1080-52	AP耐切創リストバンド DM150ケース	3,500	3,700
20	4-1072-01	アズツール耐切創アームカバー フリー	900	950
20	4-1075-01	AT耐切創アームフックカバー フリー	1,050	1,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
22	1-2285-11	アズピュアESD手袋 指先コート LL	3,150	3,350
22	1-2285-12	アズピュアESD手袋 指先コート L	3,150	3,350
22	1-2285-13	アズピュアESD手袋 指先コート M	3,150	3,350
22	1-2285-14	アズピュアESD手袋 指先コート S	3,150	3,350
22	1-2285-15	アズピュアESD手袋 指先コート SS	3,150	3,350
22	1-2285-61	AP ESD手袋 指先コート LL 大箱	85,050	90,000
22	1-2285-62	AP ESD手袋 指先コート L 大箱	85,050	90,000
22	1-2285-63	AP ESD手袋 指先コート M 大箱	85,050	90,000
22	1-2285-64	AP ESD手袋 指先コート S 大箱	85,050	90,000
22	1-2285-65	AP ESD手袋 指先コート SS 大箱	85,050	90,000
22	1-2284-11	アズピュアESD手袋 掌コート LL	3,450	3,650
22	1-2284-12	アズピュアESD手袋 掌コート L	3,450	3,650
22	1-2284-13	アズピュアESD手袋 掌コート M	3,450	3,650
22	1-2284-14	アズピュアESD手袋 掌コート S	3,450	3,650
22	1-2284-15	アズピュアESD手袋 掌コート SS	3,450	3,650
22	1-2284-61	AP ESD手袋 掌コート LL 大箱	93,150	98,500
22	1-2284-62	AP ESD手袋 掌コート L 大箱	93,150	98,500
22	1-2284-63	AP ESD手袋 掌コート M 大箱	93,150	98,500
22	1-2284-64	AP ESD手袋 掌コート S 大箱	93,150	98,500
22	1-2284-65	AP ESD手袋 掌コート SS 大箱	93,150	98,500
23	2-2123-01	APESDライン手袋 ANDL-3F L	1,150	1,220
23	2-2123-02	APESDライン手袋 ANDL-3F M	1,150	1,220
23	2-2123-03	APESDライン手袋 ANDL-3F S	1,150	1,220
23	3-6424-11	耐切創導電手袋DCPGG300ESDXL	1,480	1,600
23	3-6424-12	耐切創導電手袋DCPGG-300ESDL	1,480	1,600
23	3-6424-13	耐切創導電手袋DCPGG-300ESDM	1,480	1,600
23	3-6424-14	耐切創導電手袋DCPGG-300ESDS	1,480	1,600
24	4-835-01	アズピュア防塵ESD手袋ショート3L	7,100	7,400
24	4-835-02	アズピュア防塵ESD手袋ショートLL	7,100	7,400
24	4-835-03	アズピュア防塵ESD手袋ショートL	7,100	7,400
24	4-835-04	アズピュア防塵ESD手袋ショートML	7,100	7,400
24	4-835-05	アズピュア防塵ESD手袋ショートM	7,100	7,400
24	4-835-06	アズピュア防塵ESD手袋ショートS	7,100	7,400
24	4-835-07	アズピュア防塵ESD手袋ショートSS	7,100	7,400
24	4-836-01	アズピュア防塵ESD手袋ロング3L	7,400	8,100
24	4-836-02	アズピュア防塵ESD手袋ロングLL	7,400	8,100
24	4-836-03	アズピュア防塵ESD手袋ロングL	7,400	8,100
24	4-836-04	アズピュア防塵ESD手袋ロングML	7,400	8,100
24	4-836-05	アズピュア防塵ESD手袋ロングM	7,400	8,100
24	4-836-06	アズピュア防塵ESD手袋ロングS	7,400	8,100
24	4-836-07	アズピュア防塵ESD手袋ロングSS	7,400	8,100
24	1-4295-04	AP ESDポリエステル手袋ショートLL	1,960	2,050
24	1-4295-03	APESDポリエステル手袋ショートL十双	1,960	2,050
24	1-4295-01	APESDポリエステル手袋短 S 10双	1,960	2,050
24	1-4297-02	アズピュアPUラミネート手袋 M 10双	3,230	3,400
24	1-4297-01	アズピュアPUラミネート手袋 S 10双	3,230	3,400
25	4-1078-01	APリムレス ニトリル指サック XS	4,800	4,950
25	4-1078-02	APリムレス ニトリル指サック S	4,800	4,950
25	4-1078-03	APリムレス ニトリル指サック M	4,800	4,950
25	1-3924-01	AP導電性指サックS ロール 1440個	6,900	7,100
25	1-3924-02	AP導電性指サックM ロール 1440個	6,900	7,100
25	1-3924-03	AP導電性指サックL ロール 1440個	6,900	7,100
25	1-3924-61	AP導電性指サック(ロールタイプ)S	57,000	58,700
25	1-3924-62	AP導電性指サック(ロールタイプ)M	57,000	58,700
25	1-3924-63	AP導電性指サック(ロールタイプ)L	57,000	58,700
25	1-3002-01	AP導電性指サックS カット 1440個	6,000	6,200
25	1-3002-02	AP導電性指サックM カット 1440個	6,000	6,200
25	1-3002-51	AP導電性カット指サック L50 S	99,350	102,000
25	1-3002-52	AP導電性カット指サック L50 M	99,350	102,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
26	4-1073-01	AP指サックハイグリップロールタイプ S	2,500	2,600
26	4-1073-02	AP指サックハイグリップロールタイプ M	2,500	2,600
26	4-1073-03	AP指サックハイグリップロールタイプ L	2,500	2,600
26	4-1073-51	AP指サックハイグリップ S ケース販売	41,500	42,700
26	4-1073-52	AP指サックハイグリップ M ケース販売	41,500	42,700
26	4-1073-53	AP指サックハイグリップ L ケース販売	41,500	42,700
26	2-4942-01	アズピュア帯電防止指サックS ピンク	2,870	2,960
26	2-4942-02	アズピュア帯電防止指サックM ピンク	2,870	2,960
26	2-4942-03	アズピュア帯電防止指サックL ピンク	2,870	2,960
26	2-4942-51	アズピュア帯電防止指サック ピンクS	47,000	48,400
26	2-4942-52	アズピュア帯電防止指サック ピンクM	47,000	48,400
26	2-4942-53	アズピュア帯電防止指サック ピンクL	47,000	48,400
26	1-3001-51	AP指サックハイグリップカットタイプ S	39,000	40,000
26	1-3001-52	AP指サックハイグリップカットタイプ M	39,000	40,000
26	1-3003-01	AP指サックカットタイプ S 1000個	3,680	3,800
26	1-3003-02	AP指サックカットタイプ M 1000個	3,680	3,800
26	1-3003-51	AP指サックカットタイプS 20000個	63,000	65,000
26	1-3003-52	AP指サックカットタイプM 20000個	63,000	65,000
27	4-1062-01	APプロブレアワイパー KONG0909	1,150	1,200
27	3-1725-01	APエコノミーワイパーMFAP804MF	4,980	5,200
27	3-1725-02	APエコノミーワイパーMFAP806MF	2,670	2,800
27	3-1725-03	APエコノミーワイパーMFAP809MF	5,200	5,450
27	3-7373-01	アズピュアMWワイパー6インチ	3,100	3,300
27	3-7373-02	アズピュアMWワイパー9インチ	3,640	3,850
28	3-3412-01	アズピュアプロブレアLW4インチ 3百枚	6,800	7,100
28	3-3412-02	アズピュアプロブレアLW6インチ150枚	4,950	5,200
28	3-3412-03	アズピュアプロブレアLW9インチ150枚	9,460	9,900
28	1-4828-53	アズピュアプロブレアII 4インチ 百枚	4,600	4,900
28	1-4828-51	アズピュアプロブレアII 6インチ 百枚	12,800	13,600
28	1-4828-52	アズピュアプロブレアII 9インチ 百枚	15,300	16,200
28	1-3928-51	APクリーンルームワイパー II 6×6百枚	9,400	9,800
28	1-3928-52	APクリーンルームワイパー II 9×9百枚	11,800	12,300
29	3-3421-11	APポリエステルワイパー II 4in600枚	6,400	6,700
29	3-3421-01	アズピュアポリエステルワイパー II 4インチ	36,600	38,800
29	3-3421-12	APポリエステルワイパー II 6in150枚	2,400	2,500
29	3-3421-02	アズピュアポリエステルワイパー II 6インチ	41,300	43,800
29	3-3421-13	APポリエステルワイパー II 9in150枚	3,700	3,900
29	3-3421-03	アズピュアポリエステルワイパー II 9インチ	21,200	22,500
29	1-3927-03	APポリエスワイパーAP404H600枚	5,000	5,230
29	1-3927-53	APポリエスワイパー AP404H	36,700	38,400
29	1-3927-01	APポリエスワイパーAP606H150枚	2,600	2,720
29	1-3927-51	APポリエスワイパー AP606H	37,600	39,300
29	1-3927-02	APポリエスワイパーAP909H150枚	4,600	4,800
29	1-3927-52	APポリエスワイパー AP909H	33,700	35,200
30	1-4766-13	APワイパー AS404 300枚	3,200	3,400
30	1-4766-53	APスーパーワイパー4インチ AS404	22,600	23,700
30	1-4766-11	APワイパーエコノAS606 150枚	2,900	3,000
30	1-4766-51	APスーパーワイパーエコノ AS606	30,000	31,400
30	1-4766-12	APワイパーエコノAS909 150枚	4,900	5,100
30	1-4766-52	APスーパーワイパーエコノ AS909	27,500	28,800
30	1-4260-14	AP CRワイパーWA3004 300枚	4,300	4,500
30	1-4260-54	アズピュアCRワイパー WA3004	24,100	25,300
30	1-4260-13	AP CRワイパーWA3006 150枚	5,500	5,800
30	1-4260-53	アズピュアCRワイパー WA-3006	58,400	61,200
30	1-4260-11	AP CRワイパーWA3009 150枚	8,600	9,000
30	1-4260-51	アズピュアCRワイパー WA-3009	48,200	50,500
30	1-2261-11	AP滅菌ワイパー AP5509 50枚	4,490	4,700
30	1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー AP5509	47,000	49,300
31	4-1071-01	AP汎用ワイパーアブセル	2,210	2,310

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
31	4-1079-01	AP高密度ワイパー WIP-0606	2,100	2,200
31	4-1079-51	AP高密度ワイパー WIP-0606C	37,700	39,500
31	3-7412-01	アズピュアCR吸水ワイパーME-1	1,530	1,680
33	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,300	1,350
33	1-2294-01	アズピュアクリーンスティックAP-001	1,380	1,450
33	1-2294-02	アズピュアクリーンスティックAP-002	1,380	1,450
33	1-2293-01	APクリーンスティックAP125FCT	2,820	2,950
33	1-2293-02	APクリーンスティックAP125PCT	2,820	2,950
33	1-2293-03	APクリーンスティックAP162FCT	3,040	3,200
33	1-2293-04	APクリーンスティックAP162PCT	3,040	3,200
33	1-2293-05	APクリーンスティックAP070PRT	1,270	1,350
33	1-2293-06	APクリーンスティックAP070FCT	1,270	1,350
33	1-2293-07	APクリーンスティックAP070PCTS	1,380	1,450
36	4-3174-01	S白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-02	M白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-03	L白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-04	2L白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-05	3L白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-06	4L白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-07	5L白 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3174-08	6L白 アズピュアクリーンスーツⅡ	14,000	14,600
36	4-3175-01	S青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-02	M青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-03	L青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-04	2L青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-05	3L青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-06	4L青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-07	5L青 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3175-08	6L青 アズピュアクリーンスーツⅡ	14,000	14,600
36	4-3176-01	S緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-02	M緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-03	L緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-04	2L緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-05	3L緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-06	4L緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-07	5L緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3176-08	6L緑 アズピュアクリーンスーツⅡ	14,000	14,600
36	4-3177-01	Sピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-02	Mピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-03	Lピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-04	2Lピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-05	3Lピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-06	4Lピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-07	5Lピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	6,200	6,500
36	4-3177-08	6Lピンク アズピュアクリーンスーツⅡ	14,000	14,600
36	4-3170-01	S白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3170-02	M白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3170-03	L白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3170-04	2L白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3170-05	3L白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3170-06	4L白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3170-07	5L白 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-01	S青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-02	M青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-03	L青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-04	2L青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-05	3L青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-06	4L青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3171-07	5L青 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
36	4-3172-01	S緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3172-02	M緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3172-03	L緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3172-04	2L緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3172-05	3L緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3172-06	4L緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3172-07	5L緑 アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-01	Sピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-02	Mピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-03	Lピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-04	2Lピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-05	3Lピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-06	4Lピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
36	4-3173-07	5Lピンク アズピュアクリーンフードⅡ	2,100	2,200
37	1-2311-01	APクリーンスーツ21211SW 白 S	5,960	6,200
37	1-2311-02	APクリーンスーツ21211SW 白 M	5,960	6,200
37	1-2311-03	APクリーンスーツ21211SW 白 L	5,960	6,200
37	1-2311-04	APクリーンスーツ21211SW白 2L	5,960	6,200
37	1-2311-05	APクリーンスーツ21211SW白 3L	5,960	6,200
37	1-2311-06	APクリーンスーツ21211SW白 4L	5,960	6,200
37	1-2311-07	APクリーンスーツ21211SW白 5L	5,960	6,200
37	1-2314-01	APクリーンスーツ 21211SB 青S	5,960	6,200
37	1-2314-02	APクリーンスーツ 21211SB 青M	5,960	6,200
37	1-2314-03	APクリーンスーツ 21211SB青 L	5,960	6,200
37	1-2314-04	APクリーンスーツ 21211SB青2L	5,960	6,200
37	1-2314-05	APクリーンスーツ 21211SB青3L	5,960	6,200
37	1-2314-06	APクリーンスーツ 21211SB青4L	5,960	6,200
37	1-2314-07	APクリーンスーツ 21211SB青5L	5,960	6,200
37	2-4948-01	APCRスーツ 21212SW 白 M	5,750	6,000
37	2-4948-02	APCRスーツ 21212SW 白 L	5,750	6,000
37	2-4948-03	APCRスーツ 21212SW 白 2L	5,750	6,000
37	2-4948-04	APCRスーツ 21212SW 白 3L	5,750	6,000
37	2-4948-05	APCRスーツ 21212SW 白 4L	5,750	6,000
37	2-4951-01	APCRスーツ 21212SB 青 M	5,750	6,000
37	2-4951-02	APCRスーツ 21212SB 青 L	5,750	6,000
37	2-4951-03	APCRスーツ 21212SB 青 2L	5,750	6,000
37	2-4951-04	APCRスーツ 21212SB 青 3L	5,750	6,000
37	2-4951-05	APCRスーツ 21212SB 青 4L	5,750	6,000
38	1-2264-11	AP CRウェア 22210SW 白 M	3,790	3,950
38	1-2264-12	AP CRウェア 22210SW 白 L	3,790	3,950
38	1-2264-13	AP CRウェア 22210SW 白2L	3,790	3,950
38	1-2264-14	AP CRウェア 22210SW 白3L	3,790	3,950
38	1-2264-15	AP CRウェア 22210SW 白4L	3,790	3,950
38	1-2264-16	AP CRウェア 22210SW 白5L	3,790	3,950
38	1-2265-11	AP CRウェア 22210SB 青 M	3,790	3,950
38	1-2265-12	AP CRウェア 22210SB 青 L	3,790	3,950
38	1-2265-13	AP CRウェア 22210SB 青2L	3,790	3,950
38	1-2265-14	AP CRウェア 22210SB 青3L	3,790	3,950
38	1-2265-15	AP CRウェア 22210SB 青4L	3,790	3,950
38	1-2265-16	AP CRウェア 22210SB 青5L	3,790	3,950
39	4-1070-01	アズピュア涼感クリーンウェア S	4,500	4,800
39	4-1070-02	アズピュア涼感クリーンウェア M	4,500	4,800
39	4-1070-03	アズピュア涼感クリーンウェア L	4,500	4,800
39	4-1070-04	アズピュア涼感クリーンウェア 2L	4,500	4,800
39	4-1070-05	アズピュア涼感クリーンウェア 3L	4,500	4,800
39	4-1070-06	アズピュア涼感クリーンウェア 4L	4,500	4,800
39	4-1069-01	アズピュア涼感クリーンフード S	1,540	1,630
39	4-1069-02	アズピュア涼感クリーンフード M	1,540	1,630
39	4-1069-03	アズピュア涼感クリーンフード L	1,540	1,630

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
40	2-5185-01	APクリーンスーツ22110SW S 白	3,740	3,900
40	2-5185-02	APクリーンスーツ22110SW M 白	3,740	3,900
40	2-5185-03	APクリーンスーツ22110SW L 白	3,740	3,900
40	2-5185-04	APクリーンスーツ22110SW 2L白	3,740	3,900
40	2-5185-05	APクリーンスーツ22110SW 3L白	3,740	3,900
40	2-5185-06	APクリーンスーツ22110SW 4L白	3,740	3,900
40	2-5186-01	APクリーンスーツ22110SB S 青	3,740	3,900
40	2-5186-02	APクリーンスーツ22110SB M 青	3,740	3,900
40	2-5186-03	APクリーンスーツ22110SB L 青	3,740	3,900
40	2-5186-04	APクリーンスーツ22110SB 2L青	3,740	3,900
40	2-5186-05	APクリーンスーツ22110SB 3L青	3,740	3,900
40	2-5186-06	APクリーンスーツ22110SB 4L青	3,740	3,900
41	1-2276-01	アズピュアCRウェア22120BW白 M	3,600	3,800
41	1-2276-02	アズピュアCRウェア22120BW白 L	3,600	3,800
41	1-2276-03	アズピュアCRウェア22120BW白2L	3,600	3,800
41	1-2276-04	アズピュアCRウェア22120BW白3L	3,600	3,800
41	1-2276-05	アズピュアCRウェア22120BW白4L	3,600	3,800
41	1-2277-01	アズピュアCRウェア22120BB青 M	3,600	3,800
41	1-2277-02	アズピュアCRウェア22120BB青 L	3,600	3,800
41	1-2277-03	アズピュアCRウェア22120BB青2L	3,600	3,800
41	1-2277-04	アズピュアCRウェア22120BB青3L	3,600	3,800
41	1-2277-05	アズピュアCRウェア22120BB青4L	3,600	3,800
42	1-4840-11	AP CRウェア 11120SW 白 M	4,680	4,880
42	1-4840-12	AP CRウェア 11120SW 白 L	4,680	4,880
42	1-4840-13	AP CRウェア 11120SW 白2L	4,680	4,880
42	1-4840-14	AP CRウェア 11120SW 白3L	4,680	4,880
42	1-4840-15	AP CRウェア 11120SW 白4L	4,680	4,880
42	1-4840-16	AP CRウェア 11120SW 白5L	4,680	4,880
42	1-4839-11	AP CRウェア 11120SB 青 M	4,680	4,880
42	1-4839-12	AP CRウェア 11120SB 青 L	4,680	4,880
42	1-4839-13	AP CRウェア 11120SB 青2L	4,680	4,880
42	1-4839-14	AP CRウェア 11120SB 青3L	4,680	4,880
42	1-4839-15	AP CRウェア 11120SB 青4L	4,680	4,880
42	1-4839-16	AP CRウェア 11120SB 青5L	4,680	4,880
42	1-3905-11	APクリーンマスク SMW 白	350	360
42	1-3905-12	APクリーンマスク SMB 青	350	360
43	1-2279-01	アズピュアCRウェア11120BW白M	4,450	4,700
43	1-2279-02	アズピュアCRウェア11120BW白L	4,450	4,700
43	1-2279-03	アズピュアCRウェア11120BW白2L	4,450	4,700
43	1-2279-04	アズピュアCRウェア11120BW白3L	4,450	4,700
43	1-2279-05	アズピュアCRウェア11120BW白4L	4,450	4,700
43	1-2280-01	アズピュアCRウェア11120BB青M	4,450	4,700
43	1-2280-02	アズピュアCRウェア11120BB青L	4,450	4,700
43	1-2280-03	アズピュアCRウェア11120BB青2L	4,450	4,700
43	1-2280-04	アズピュアCRウェア11120BB青3L	4,450	4,700
43	1-2280-05	アズピュアCRウェア11120BB青4L	4,450	4,700
43	1-2290-01	クリーンマスク白(ウェア11120B用)	420	450
44	1-3935-11	AP CRウェア 12110SW 白 M	4,230	4,400
44	1-3935-12	AP CRウェア 12110SW 白 L	4,230	4,400
44	1-3935-13	AP CRウェア 12110SW 白2L	4,230	4,400
44	1-3935-14	AP CRウェア 12110SW 白3L	4,230	4,400
44	1-3935-15	AP CRウェア 12110SW 白4L	4,230	4,400
44	1-3935-16	AP CRウェア 12110SW 白5L	4,230	4,400
44	1-3936-11	AP CRウェア 12110SB 青 M	4,230	4,400
44	1-3936-12	AP CRウェア 12110SB 青 L	4,230	4,400
44	1-3936-13	AP CRウェア 12110SB 青2L	4,230	4,400
44	1-3936-14	AP CRウェア 12110SB 青3L	4,230	4,400
44	1-3936-15	AP CRウェア 12110SB 青4L	4,230	4,400
44	1-3936-16	AP CRウェア 12110SB 青5L	4,230	4,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
45	2-4938-01	APCRウェア10312W 白 M	5,100	5,300
45	2-4938-02	APCRウェア10312W 白 L	5,100	5,300
45	2-4938-03	APCRウェア10312W 白 2L	5,100	5,300
45	2-4938-04	APCRウェア10312W 白 3L	5,100	5,300
45	2-4938-05	APCRウェア10312W 白 4L	5,100	5,300
45	2-4939-01	APCRウェア10312B 青 M	5,100	5,300
45	2-4939-02	APCRウェア10312B 青 L	5,100	5,300
45	2-4939-03	APCRウェア10312B 青 2L	5,100	5,300
45	2-4939-04	APCRウェア10312B 青 3L	5,100	5,300
45	2-4939-05	APCRウェア10312B 青 4L	5,100	5,300
47	4-1063-01	オートクレーブ対応クリーンフード M	1,500	1,570
47	4-1063-02	オートクレーブ対応クリーンフード L	1,500	1,570
47	4-1064-01	オートクレーブ対応クリーンフード M	1,500	1,570
47	4-1067-02	オートクレーブ対応クリーンジャケット L	2,900	3,000
47	4-1067-03	オートクレーブ対応クリーンジャケット2L	2,900	3,000
47	4-1067-04	オートクレーブ対応クリーンジャケット3L	2,900	3,000
47	4-1067-05	オートクレーブ対応クリーンジャケット4L	2,900	3,000
47	4-1068-01	オートクレーブ対応クリーンジャケット M	2,900	3,000
47	4-1068-03	オートクレーブ対応クリーンジャケット2L	2,900	3,000
47	4-1068-05	オートクレーブ対応クリーンジャケット4L	2,900	3,000
47	4-1065-01	オートクレーブ対応クリーンパンツ M	3,600	3,750
47	4-1065-02	オートクレーブ対応クリーンパンツ L	3,600	3,750
47	4-1065-03	オートクレーブ対応クリーンパンツ 2L	3,600	3,750
47	4-1065-04	オートクレーブ対応クリーンパンツ 3L	3,600	3,750
47	4-1065-05	オートクレーブ対応クリーンパンツ 4L	3,600	3,750
47	4-1066-05	オートクレーブ対応クリーンパンツ 4L	3,600	3,750
48	2-5187-02	APクリーンジャケットSSJW-D M白	2,620	2,750
48	2-5187-03	APクリーンジャケットSSJW-D L白	2,620	2,750
48	2-5187-04	APCRジャケットSSJW-D 2L 白	2,620	2,750
48	2-5187-05	APCRジャケットSSJW-D 3L 白	2,620	2,750
48	2-5187-06	APCRジャケットSSJW-D 4L 白	2,620	2,750
48	2-5188-02	APCRジャケットSSJB-D M 青	2,620	2,750
48	2-5188-04	APCRジャケットSSJB-D 2L 青	2,620	2,750
48	2-5188-05	APCRジャケットSSJB-D 3L 青	2,620	2,750
48	2-5188-06	APCRジャケットSSJB-D 4L 青	2,620	2,750
48	2-5189-02	APクリーンパンツSSPW-D M 白	2,000	2,100
48	2-5189-03	APクリーンパンツSSPW-D L 白	2,000	2,100
48	2-5189-04	APクリーンパンツSSPW-D 2L 白	2,000	2,100
48	2-5189-05	APクリーンパンツSSPW-D 3L 白	2,000	2,100
48	2-5189-06	APクリーンパンツSSPW-D 4L 白	2,000	2,100
48	2-5190-01	APクリーンパンツSSPB-D S 青	2,000	2,100
48	2-5190-04	APクリーンパンツSSPB-D 2L 青	2,000	2,100
48	2-5190-05	APクリーンパンツSSPB-D 3L 青	2,000	2,100
48	2-5190-06	APクリーンパンツSSPB-D 4L 青	2,000	2,100
49	1-2282-01	アズピュアCRジャケットTJW 白 M	2,400	2,550
49	1-2282-02	アズピュアCRジャケットTJW 白 L	2,400	2,550
49	1-2282-03	アズピュアCRジャケットTJW 白 2L	2,400	2,550
49	1-2282-04	アズピュアCRジャケットTJW 白 3L	2,400	2,550
49	1-2282-05	アズピュアCRジャケットTJW 白 4L	2,400	2,550
49	1-2283-01	アズピュアCRジャケットTJB 青 M	2,400	2,550
49	1-2283-02	アズピュアCRジャケットTJB 青 L	2,400	2,550
49	1-2283-03	アズピュアCRジャケットTJB 青 2L	2,400	2,550
49	1-2283-04	アズピュアCRジャケットTJB 青 3L	2,400	2,550
49	1-2283-05	アズピュアCRジャケットTJB 青 4L	2,400	2,550
49	1-2266-01	アズピュアCRパンツTPW 白 M	1,880	2,000
49	1-2266-02	アズピュアCRパンツTPW 白 L	1,880	2,000
49	1-2266-03	アズピュアCRパンツTPW 白 2L	1,880	2,000
49	1-2266-04	アズピュアCRパンツTPW 白 3L	1,880	2,000
49	1-2266-05	アズピュアCRパンツTPW 白 4L	1,880	2,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
49	1-2267-01	アズピュアCRパンツTPB 青 M	1,880	2,000
49	1-2267-02	アズピュアCRパンツTPB 青 L	1,880	2,000
49	1-2267-03	アズピュアCRパンツTPB 青 2L	1,880	2,000
49	1-2267-04	アズピュアCRパンツTPB 青 3L	1,880	2,000
49	1-2267-05	アズピュアCRパンツTPB 青 4L	1,880	2,000
50	2-4928-01	APクリーンジャケット SSJW 白 M	2,240	2,340
50	2-4928-02	APクリーンジャケット SSJW 白 L	2,240	2,340
50	2-4928-03	APクリーンジャケットSSJW 白 2L	2,240	2,340
50	2-4928-04	APクリーンジャケットSSJW 白 3L	2,240	2,340
50	2-4928-05	APクリーンジャケットSSJW 白 4L	2,240	2,340
50	2-4929-01	APクリーンジャケットSSJPEピンク M	2,240	2,340
50	2-4929-03	APクリーンジャケットSSJPEピンク2L	2,240	2,340
50	2-4929-05	APクリーンジャケットSSJPEピンク4L	2,240	2,340
50	2-4930-01	APクリーンジャケット SSJG 緑 M	2,240	2,340
50	2-4930-02	APクリーンジャケット SSJG 緑 L	2,240	2,340
50	2-4930-03	APクリーンジャケットSSJG 緑 2L	2,240	2,340
50	2-4930-04	APクリーンジャケットSSJG 緑 3L	2,240	2,340
50	2-4930-05	APクリーンジャケットSSJG 緑 4L	2,240	2,340
50	2-4931-01	APクリーンジャケット SSJB 青 M	2,240	2,340
50	2-4931-02	APクリーンジャケット SSJB 青 L	2,240	2,340
50	2-4931-03	APクリーンジャケットSSJB 青 2L	2,240	2,340
50	2-4931-04	APクリーンジャケットSSJB 青 3L	2,240	2,340
50	2-4931-05	APクリーンジャケットSSJB 青 4L	2,240	2,340
50	2-4932-01	APクリーンパンツ SSPW 白 M	1,870	1,950
50	2-4932-02	APクリーンパンツ SSPW 白 L	1,870	1,950
50	2-4932-03	APクリーンパンツ SSPW 白 2L	1,870	1,950
50	2-4932-04	APクリーンパンツ SSPW 白 3L	1,870	1,950
50	2-4932-05	APクリーンパンツ SSPW 白 4L	1,870	1,950
50	2-4933-01	APクリーンパンツ SSPP ピンク M	1,870	1,950
50	2-4933-02	APクリーンパンツ SSPP ピンク L	1,870	1,950
50	2-4933-04	APクリーンパンツ SSPP ピンク3L	1,870	1,950
50	2-4934-01	APクリーンパンツ SSPG 緑 M	1,870	1,950
50	2-4934-02	APクリーンパンツ SSPG 緑 L	1,870	1,950
50	2-4934-03	APクリーンパンツ SSPG 緑 2L	1,870	1,950
50	2-4934-04	APクリーンパンツ SSPG 緑 3L	1,870	1,950
50	2-4934-05	APクリーンパンツ SSPG 緑 4L	1,870	1,950
50	2-4935-01	APクリーンパンツ SSPB 青 M	1,870	1,950
50	2-4935-02	APクリーンパンツ SSPB 青 L	1,870	1,950
50	2-4935-03	APクリーンパンツ SSPB 青 2L	1,870	1,950
50	2-4935-04	APクリーンパンツ SSPB 青 3L	1,870	1,950
50	2-4935-05	APクリーンパンツ SSPB 青 4L	1,870	1,950
51	2-4944-01	APコート・ファスナー S2367 白M	2,000	2,100
51	2-4944-02	APコート・ファスナー S2367 白L	2,000	2,100
51	2-4944-03	APコート・ファスナーS2367 白2L	2,000	2,100
51	2-4944-04	APコート・ファスナーS2367 白3L	2,000	2,100
51	2-4944-05	APコート・ファスナーS2367 白4L	2,000	2,100
51	2-4945-01	APコート・ファスナー S2367 青M	2,000	2,100
51	2-4945-02	APコート・ファスナー S2367 青L	2,000	2,100
51	2-4945-03	APコート・ファスナーS2367 青2L	2,000	2,100
51	2-4945-04	APコート・ファスナーS2367 青3L	2,000	2,100
51	2-4945-05	APコート・ファスナーS2367 青4L	2,000	2,100
52	1-2315-01	APクリーンスーツ用フードSHW 白 S	1,850	1,930
52	1-2315-02	APクリーンスーツ用フードSHW 白 M	1,850	1,930
52	1-2315-03	APクリーンスーツ用フードSHW 白 L	1,850	1,930
52	1-2315-04	APクリーンスーツ用フードSHW白 2L	1,850	1,930
52	1-2315-05	APクリーンスーツ用フードSHW白 3L	1,850	1,930
52	1-2315-06	APクリーンスーツ用フードSHW白 4L	1,850	1,930
52	1-2315-07	APクリーンスーツ用フードSHW白 5L	1,850	1,930
52	1-2318-01	APクリーンスーツ用フード SHB青 S	1,850	1,930

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
52	1-2318-02	APクリーンスーツ用フード SHB青 M	1,850	1,930
52	1-2318-03	APクリーンスーツ用フード SHB青 L	1,850	1,930
52	1-2318-04	APクリーンスーツ用フードSHB青 2L	1,850	1,930
52	1-2318-05	APクリーンスーツ用フードSHB青 3L	1,850	1,930
52	1-2318-06	APクリーンスーツ用フードSHB青 4L	1,850	1,930
52	1-2318-07	APクリーンスーツ用フードSHB青 5L	1,850	1,930
52	2-4946-01	APCRフード SH2W 白S	1,750	1,820
52	2-4947-01	APCRフード SH2W 白L	1,750	1,820
52	2-4946-04	APCRフード SH2B 青S	1,750	1,820
52	2-4947-04	APCRフード SH2B 青L	1,750	1,820
52	2-2127-01	アズピュアCRフードSH3W 白 F	1,190	1,240
52	2-2128-01	アズピュアCRフードSH3B 青 F	1,190	1,240
52	1-3905-11	APクリーンマスク SMW 白	350	360
52	1-3905-12	APクリーンマスク SMB 青	350	360
53	1-2281-01	アズピュアCRフードTFW白	1,050	1,120
53	1-2281-02	アズピュアCRフードTFB青	1,050	1,120
53	2-2125-01	アズピュアクッションフードSFCW白M	1,850	1,930
53	2-2125-02	アズピュアクッションフードSFCW白L	1,850	1,930
53	2-2126-01	アズピュアクッションフードSFCB青M	1,850	1,930
53	2-2126-02	アズピュアクッションフードSFCB青L	1,850	1,930
53	2-5183-01	APクッションキャップ M 白	900	950
53	2-5183-02	APクッションキャップ L 白	900	950
53	2-5184-01	APクッションキャップ M 青	900	950
53	2-5184-02	APクッションキャップ L 青	900	950
53	2-4936-01	APクリーンルームキャップSCW 白	560	590
53	2-4936-02	APクリーンルームキャップSCP 桃	560	590
53	2-4936-03	APクリーンルームキャップSCG 緑	560	590
53	2-4936-04	APクリーンルームキャップSCB 青	560	590
54	1-2278-01	アズピュアキャップTCW 白	770	820
54	1-2278-02	アズピュアキャップTCB 青	770	820
54	1-3906-71	アズピュアディスポヘアキャップⅡAP-B	7,500	7,900
54	1-3016-71	アズピュアディスポヘアキャップAP-S	8,600	9,400
54	1-1784-61	APエコノミー汗取りパッドⅡ	33,300	35,300
55	3-1739-51	AP3plyマスク3PMH-K	31,700	33,300
56	1-3015-62	AP2plyマスク2PMH-K	17,000	17,900
57	1-2269-41	APCR安全ブーツCBS-LN21.0	5,900	6,200
57	1-2269-42	APCR安全ブーツCBS-LN22.0	5,900	6,200
57	1-2269-43	APCR安全ブーツCBS-LN22.5	5,900	6,200
57	1-2269-44	APCR安全ブーツCBS-LN23.5	5,900	6,200
57	1-2269-45	APCR安全ブーツCBS-LN24.0	5,900	6,200
57	1-2269-46	APCR安全ブーツCBS-LN25.0	5,900	6,200
57	1-2269-47	APCR安全ブーツCBS-LN25.5	5,900	6,200
57	1-2269-48	APCR安全ブーツCBS-LN26.5	5,900	6,200
57	1-2269-49	APCR安全ブーツCBS-LN27.0	5,900	6,200
57	1-2269-50	APCR安全ブーツCBS-LN28.0	5,900	6,200
57	1-2269-51	APCR安全ブーツCBS-LN28.5	5,900	6,200
57	1-2269-52	APCR安全ブーツCBS-LN29.5	5,900	6,200
57	1-2269-53	APCR安全ブーツCBS-LN30.0	5,900	6,200
57	1-2269-54	APCR安全ブーツCBS-LN31.0	5,900	6,200
57	1-2268-41	APCR安全ブーツCBS-SN21.0	5,700	6,000
57	1-2268-42	APCR安全ブーツCBS-SN22.0	5,700	6,000
57	1-2268-43	APCR安全ブーツCBS-SN22.5	5,700	6,000
57	1-2268-44	APCR安全ブーツCBS-SN23.5	5,700	6,000
57	1-2268-45	APCR安全ブーツCBS-SN24.0	5,700	6,000
57	1-2268-46	APCR安全ブーツCBS-SN25.0	5,700	6,000
57	1-2268-47	APCR安全ブーツCBS-SN25.5	5,700	6,000
57	1-2268-48	APCR安全ブーツCBS-SN26.5	5,700	6,000
57	1-2268-49	APCR安全ブーツCBS-SN27.0	5,700	6,000
57	1-2268-50	APCR安全ブーツCBS-SN28.0	5,700	6,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
57	1-2268-51	APCR安全ブーツCBS-SN28. 5	5,700	6,000
57	1-2268-52	APCR安全ブーツCBS-SN29. 5	5,700	6,000
57	1-2268-53	APCR安全ブーツCBS-SN30. 0	5,700	6,000
57	1-2268-54	APCR安全ブーツCBS-SN31. 0	5,700	6,000
57	1-3913-61	APCR安全ブーツCBSNLN22. 0	6,200	6,500
57	1-3913-62	APCR安全ブーツCBSNLN22. 5	6,200	6,500
57	1-3913-63	APCR安全ブーツCBSNLN23. 5	6,200	6,500
57	1-3913-64	APCR安全ブーツCBSNLN24. 0	6,200	6,500
57	1-3913-65	APCR安全ブーツCBSNLN25. 0	6,200	6,500
57	1-3913-66	APCR安全ブーツCBSNLN25. 5	6,200	6,500
57	1-3913-67	APCR安全ブーツCBSNLN26. 5	6,200	6,500
57	1-3913-68	APCR安全ブーツCBSNLN27. 0	6,200	6,500
57	1-3913-69	APCR安全ブーツCBSNLN28. 0	6,200	6,500
57	1-3913-70	APCR安全ブーツCBSNLN28. 5	6,200	6,500
57	1-3913-71	APCR安全ブーツCBSNLN29. 5	6,200	6,500
57	1-3913-72	APCR安全ブーツCBSNLN30. 0	6,200	6,500
57	1-3913-73	APCR安全ブーツCBSNLN31. 0	6,200	6,500
58	1-2271-21	APクリーンブーツCB-LN22. 0	3,700	3,920
58	1-2271-22	APクリーンブーツCB-LN22. 5	3,700	3,920
58	1-2271-23	APクリーンブーツCB-LN23. 0	3,700	3,920
58	1-2271-24	APクリーンブーツCB-LN23. 5	3,700	3,920
58	1-2271-25	APクリーンブーツCB-LN24. 0	3,700	3,920
58	1-2271-26	APクリーンブーツCB-LN24. 5	3,700	3,920
58	1-2271-27	APクリーンブーツCB-LN25. 0	3,700	3,920
58	1-2271-28	APクリーンブーツCB-LN25. 5	3,700	3,920
58	1-2271-29	APクリーンブーツCB-LN26. 0	3,700	3,920
58	1-2271-30	APクリーンブーツCB-LN26. 5	3,700	3,920
58	1-2271-31	APクリーンブーツCB-LN27. 0	3,700	3,920
58	1-2271-32	APクリーンブーツCB-LN27. 5	3,700	3,920
58	1-2271-33	APクリーンブーツCB-LN28. 0	3,700	3,920
58	1-2271-35	APクリーンブーツCB-LN29. 0	3,700	3,920
58	1-2272-21	APクリーンブーツCB-SN22. 0	3,590	3,800
58	1-2272-22	APクリーンブーツCB-SN22. 5	3,590	3,800
58	1-2272-23	APクリーンブーツCB-SN23. 0	3,590	3,800
58	1-2272-24	APクリーンブーツCB-SN23. 5	3,590	3,800
58	1-2272-25	APクリーンブーツCB-SN24. 0	3,590	3,800
58	1-2272-26	APクリーンブーツCB-SN24. 5	3,590	3,800
58	1-2272-27	APクリーンブーツCB-SN25. 0	3,590	3,800
58	1-2272-28	APクリーンブーツCB-SN25. 5	3,590	3,800
58	1-2272-29	APクリーンブーツCB-SN26. 0	3,590	3,800
58	1-2272-30	APクリーンブーツCB-SN26. 5	3,590	3,800
58	1-2272-31	APクリーンブーツCB-SN27. 0	3,590	3,800
58	1-2272-32	APクリーンブーツCB-SN27. 5	3,590	3,800
58	1-2272-33	APクリーンブーツCB-SN28. 0	3,590	3,800
58	1-2272-35	APクリーンブーツCB-SN29. 0	3,590	3,800
58	2-2144-21	AP静電安全シューズ SCSS 23. 0	5,100	5,300
58	2-2144-22	AP静電安全シューズ SCSS 23. 5	5,100	5,300
58	2-2144-23	AP静電安全シューズ SCSS 24. 0	5,100	5,300
58	2-2144-24	AP静電安全シューズ SCSS 24. 5	5,100	5,300
58	2-2144-25	AP静電安全シューズ SCSS 25. 0	5,100	5,300
58	2-2144-26	AP静電安全シューズ SCSS 25. 5	5,100	5,300
58	2-2144-27	AP静電安全シューズ SCSS 26. 0	5,100	5,300
58	2-2144-28	AP静電安全シューズ SCSS 26. 5	5,100	5,300
58	2-2144-29	AP静電安全シューズ SCSS 27. 0	5,100	5,300
58	2-2144-30	AP静電安全シューズ SCSS 27. 5	5,100	5,300
58	2-2144-31	AP静電安全シューズ SCSS 28. 0	5,100	5,300
58	2-2144-32	AP静電安全シューズ SCSS 29. 0	5,100	5,300
58	2-2144-33	AP静電安全シューズ SCSS 30. 0	5,100	5,300
58	1-2291-41	アズピュア静電安全靴TCSS-N21. 0	4,550	4,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
58	1-2291-42	アズピュア静電安全靴TCSS-N22.0	4,550	4,800
58	1-2291-43	アズピュア静電安全靴TCSS-N22.5	4,550	4,800
58	1-2291-44	アズピュア静電安全靴TCSS-N23.5	4,550	4,800
58	1-2291-45	アズピュア静電安全靴TCSS-N24.0	4,550	4,800
58	1-2291-46	アズピュア静電安全靴TCSS-N25.0	4,550	4,800
58	1-2291-47	アズピュア静電安全靴TCSS-N25.5	4,550	4,800
58	1-2291-48	アズピュア静電安全靴TCSS-N26.5	4,550	4,800
58	1-2291-49	アズピュア静電安全靴TCSS-N27.0	4,550	4,800
58	1-2291-50	アズピュア静電安全靴TCSS-N28.0	4,550	4,800
58	1-2291-51	アズピュア静電安全靴TCSS-N28.5	4,550	4,800
58	1-2291-52	アズピュア静電安全靴TCSS-N29.5	4,550	4,800
58	1-2291-53	アズピュア静電安全靴TCSS-N30.0	4,550	4,800
58	1-2291-54	アズピュア静電安全靴TCSS-N31.0	4,550	4,800
58	1-2270-21	アズピュア静電靴TCSN22.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-22	アズピュア静電靴TCSN22.5cm	2,200	2,330
58	1-2270-23	アズピュア静電靴TCSN23.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-24	アズピュア静電靴TCSN23.5cm	2,200	2,330
58	1-2270-25	アズピュア静電靴TCSN24.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-26	アズピュア静電靴TCSN24.5cm	2,200	2,330
58	1-2270-27	アズピュア静電靴TCSN25.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-28	アズピュア静電靴TCSN25.5cm	2,200	2,330
58	1-2270-29	アズピュア静電靴TCSN26.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-30	アズピュア静電靴TCSN26.5cm	2,200	2,330
58	1-2270-31	アズピュア静電靴TCSN27.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-32	アズピュア静電靴TCSN27.5cm	2,200	2,330
58	1-2270-33	アズピュア静電靴TCSN28.0cm	2,200	2,330
58	1-2270-35	アズピュア静電靴TCSN29.0cm	2,200	2,330
59	1-4811-01	AP ベルタシューズ(グレー 22.0)	2,620	2,900
59	1-4811-02	AP ベルタシューズ(グレー 22.5)	2,620	2,900
59	1-4811-03	AP ベルタシューズ(グレー 23.0)	2,620	2,900
59	1-4811-04	AP ベルタシューズ(グレー 23.5)	2,620	2,900
59	1-4811-05	AP ベルタシューズ(グレー 24.0)	2,620	2,900
59	1-4811-06	AP ベルタシューズ(グレー 24.5)	2,620	2,900
59	1-4811-07	AP ベルタシューズ(グレー 25.0)	2,620	2,900
59	1-4811-08	AP ベルタシューズ(グレー 25.5)	2,620	2,900
59	1-4811-09	AP ベルタシューズ(グレー 26.0)	2,620	2,900
59	1-4811-10	AP ベルタシューズ(グレー 26.5)	2,620	2,900
59	1-4811-11	AP ベルタシューズ(グレー 27.0)	2,620	2,900
59	1-4811-12	AP ベルタシューズ(グレー 28.0)	2,620	2,900
59	1-4811-13	AP ベルタシューズ(グレー 29.0)	2,620	2,900
59	1-4811-14	AP ベルタシューズ(グレー 30.0)	2,620	2,900
59	1-4812-01	AP ベルタシューズ(ホワイト22.0)	2,620	2,900
59	1-4812-02	AP ベルタシューズ(ホワイト22.5)	2,620	2,900
59	1-4812-03	AP ベルタシューズ(ホワイト23.0)	2,620	2,900
59	1-4812-04	AP ベルタシューズ(ホワイト23.5)	2,620	2,900
59	1-4812-05	AP ベルタシューズ(ホワイト24.0)	2,620	2,900
59	1-4812-06	AP ベルタシューズ(ホワイト24.5)	2,620	2,900
59	1-4812-07	AP ベルタシューズ(ホワイト25.0)	2,620	2,900
59	1-4812-08	AP ベルタシューズ(ホワイト25.5)	2,620	2,900
59	1-4812-09	AP ベルタシューズ(ホワイト26.0)	2,620	2,900
59	1-4812-10	AP ベルタシューズ(ホワイト26.5)	2,620	2,900
59	1-4812-11	AP ベルタシューズ(ホワイト27.0)	2,620	2,900
59	1-4812-12	AP ベルタシューズ(ホワイト28.0)	2,620	2,900
59	1-4812-13	AP ベルタシューズ(ホワイト29.0)	2,620	2,900
59	1-4812-14	AP ベルタシューズ(ホワイト30.0)	2,620	2,900
59	1-4814-01	AP ベルタスリッパ(グレー SS)	2,390	2,640
59	1-4814-02	AP ベルタスリッパ(グレー S)	2,390	2,640
59	1-4814-03	AP ベルタスリッパ(グレー M)	2,390	2,640
59	1-4814-04	AP ベルタスリッパ(グレー L)	2,390	2,640

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
59	1-4814-05	AP ベルタスリッパ(グレー 2L)	2,390	2,640
59	1-4814-06	AP ベルタスリッパ(グレー 3L)	2,390	2,640
59	1-4815-01	AP ベルタスリッパ(ホワイト SS)	2,390	2,640
59	1-4815-02	AP ベルタスリッパ(ホワイト S)	2,390	2,640
59	1-4815-03	AP ベルタスリッパ(ホワイト M)	2,390	2,640
59	1-4815-04	AP ベルタスリッパ(ホワイト L)	2,390	2,640
59	1-4815-05	AP ベルタスリッパ(ホワイト 2L)	2,390	2,640
59	1-4815-06	AP ベルタスリッパ(ホワイト 3L)	2,390	2,640
59	1-3918-01	APベルタスリッパ ブラックSS	2,420	2,670
59	1-3918-02	APベルタスリッパ ブラックS	2,420	2,670
59	1-3918-03	APベルタスリッパ ブラックM	2,420	2,670
59	1-3918-04	APベルタスリッパ ブラックL	2,420	2,670
59	1-3918-05	APベルタスリッパ ブラック2L	2,420	2,670
59	1-3918-06	APベルタスリッパ ブラック3L	2,420	2,670
60	1-3907-51	APシューズカバー	10,000	10,500
60	3-1729-01	アズピュアアームバンドAB-W	5,750	6,000
60	3-1729-02	アズピュアアームバンドAB-B	5,750	6,000
60	3-1729-03	アズピュアアームバンドAB-G	5,750	6,000
60	3-1729-04	アズピュアアームバンドAB-P	5,750	6,000
61	2-4927-01	アズピュアクリーンバック A1584	1,500	1,560
61	2-4927-02	クリーンバッグ(ハンドル付) S1717	1,760	1,840
62	3-7565-01	APソフトタッチ前掛け ネイビー	1,120	1,230
63	2-4909-01	エコノミー粘着マット450×900 青	9,450	10,000
63	2-4909-02	エコノミー粘着マット600×900 青	15,800	16,700
63	2-4909-03	エコノミー粘着マット600×1200 青	24,000	25,400
63	2-4910-01	エコノミー粘着マット450×900 白	9,450	10,000
63	2-4910-02	エコノミー粘着マット600×900 白	15,800	16,700
63	2-4910-03	エコノミー粘着マット600×1200 白	24,000	25,400
63	3-7358-02	エコノミー粘着マット緑 600×900	15,800	16,700
63	3-7358-03	エコノミーマット中粘着450×900青	9,450	10,000
63	3-7358-01	エコノミー粘着マット中粘着 青6090	15,800	16,800
63	3-7358-04	エコノミーマット中粘着600×1200青	24,000	25,400
63	3-7358-05	エコノミーマット中粘着450×900白	9,450	10,000
63	3-7358-02	エコノミー粘着マット中粘着 白6090	15,800	16,800
63	3-7358-06	エコノミーマット中粘着600×1200白	24,000	25,400
63	2-9086-01	エコノミー帯電防止粘着マット450×900	15,000	15,900
63	2-9086-02	エコノミー帯電防止粘着マット600×900	19,500	20,700
63	2-9086-03	エコノミー帯電防粘着マット600×1200	27,600	29,300
64	1-4250-71	APクリーンマット 強粘着 4590	17,300	18,200
64	1-4250-72	APクリーンマット 強粘着 6090	21,800	23,000
64	1-4250-73	APクリーンマット 強粘着 60120	31,000	32,600
64	1-5116-74	APクリーンマット 中粘着 3870青	13,200	13,900
64	1-5116-71	APクリーンマット 中粘着 4590青	17,300	18,200
64	1-5116-72	APクリーンマット 中粘着 6090青	21,800	23,000
64	1-5116-73	APクリーンマット 中粘着 60120青	31,000	32,600
64	1-4731-73	APクリーンマット 中粘着 4590白	17,250	18,200
64	1-4731-71	APクリーンマット 中粘着 6090白	21,900	23,000
64	1-4731-72	APクリーンマット 中粘着 60120白	31,000	32,600
64	1-4822-51	APクリーンマット 弱粘着 450	16,100	16,900
64	1-4822-52	APクリーンマット 弱粘着 600	19,500	20,500
64	1-4822-53	APクリーンマット 弱粘着 1200	25,500	26,800
64	1-4737-71	AP帯電防止粘着マット 4590 白	19,600	20,600
64	1-4737-72	AP帯電防止粘着マット 6090 白	24,100	25,300
64	1-4737-73	AP帯電防止粘着マット 60120 白	33,300	35,000
64	1-4737-74	AP帯電防止粘着マット 4590 青	19,600	20,600
64	1-4737-75	AP帯電防止粘着マット 6090 青	24,100	25,300
64	1-4737-76	AP帯電防止粘着マット 60120 青	33,300	35,000
64	1-4823-51	AP帯電防止ソフト粘着マット450	18,500	19,500
64	1-4823-52	AP帯電防止ソフト粘着マット600	21,900	23,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
64	1-4823-53	AP帯電防止ソフト粘着マット1200	27,600	29,000
65	2-2148-11	APエアシャワー用粘着シート	2,870	2,960
65	2-2148-12	APエアシャワー用粘着シート強粘白 1箱	2,900	2,960
65	1-3933-71	AP抗菌粘着マット 4590	11,700	12,000
65	1-3933-72	AP抗菌粘着マット 6090	13,100	13,500
65	1-3933-73	AP抗菌粘着マット 60120	18,600	19,200
66	1-4833-01	APハンドクリーナーⅡ APDCR-K6	21,200	22,200
66	1-4833-02	APハンドクリーナーⅡ APDCR-30A	14,600	15,300
66	1-4833-03	APハンドクリーナーⅡ APDCR-5A	5,000	5,250
69	1-3068-51	APクリーンペーパーⅡ A4 ブルー	17,100	18,000
69	1-3068-52	APクリーンペーパーⅡ A4 ホワイト	17,100	18,000
69	1-3068-53	APクリーンペーパーⅡ A4 ピンク	17,100	18,000
69	1-3068-54	APクリーンペーパーⅡ A4 イエロー	17,100	18,000
69	1-3068-55	APクリーンペーパーⅡ A4 グリーン	17,100	18,000
69	1-3068-57	APクリーンペーパーⅡ A3 ブルー	17,100	18,000
69	1-3068-58	APクリーンペーパーⅡ A3 グリーン	17,100	18,000
69	1-3068-60	APクリーンペーパーⅡ B4 ブルー	17,100	18,000
69	2-2149-51	APクリーンペーパーエコミーA4ブルー	14,200	14,900
69	2-2149-52	APクリーンペーパーエコミーA4白	14,200	14,900
69	2-2149-53	APクリーンペーパーエコミーA4ピンク	14,200	14,900
69	2-2149-54	APクリーンペーパーエコミーA4黄	14,200	14,900
69	2-2149-55	APクリーンペーパーエコミーA4緑	14,200	14,900
69	2-2149-56	APクリーンペーパーエコミーA3ブルー	14,200	14,900
69	2-2149-57	APクリーンペーパーエコミーA3緑	14,200	14,900
69	2-2149-58	APクリーンペーパーエコミーA5ブルー	14,200	14,900
69	2-2149-59	APクリーンペーパーエコミーB4ブルー	14,200	14,900
70	2-4940-01	滅菌クリーンペーパー A4 青 10袋	30,500	32,000
70	2-4940-02	滅菌クリーンペーパー A4 白 10袋	30,500	32,000
70	1-7170-51	APクリーンノート A4	6,210	6,500
71	3-8847-01	AP AGV誘導用磁気テープ ソフト	16,500	17,200
71	4-922-01	アズピュア表面保護テープAPHG6015	3,980	5,000
71	2-4223-01	アズピュア装置保護フィルム透明510幅	23,100	24,200
71	2-4223-02	アズピュア装置保護フィルム透明1020幅	18,300	19,200
71	2-4223-03	アズピュア装置保護フィルム青510幅	23,100	24,200
71	2-4223-04	アズピュア装置保護フィルム青1020幅	18,300	19,200
75	3-7369-03	APタッキーワイパー強粘着シートタイプ	2,700	2,860
75	3-7369-04	APタッキーワイパー中粘着シートタイプ	2,500	2,650
75	1-4766-54	APスーパーワイパーエコノAS0924	24,300	25,500
75	1-7279-51	アズピュアプロブレアクロスⅡ 10枚	5,200	5,500
76	1-7184-01	アズピュアモップハンドル MC-03	11,900	12,500
76	1-7184-13	アズピュアプロブレアⅡモップTP2-M	4,100	4,350
81	1-4277-72	APリストストラップⅡ ポリエステルバンド	6,400	8,000
81	1-4265-71	APリストストラップⅡ ステンレスバンド	10,500	13,200
84	1-4278-71	APフットストラップⅡ ヒール	6,640	8,300
84	1-4279-71	APフットストラップⅡ トウ	6,640	8,300
85	1-2285-11	アズピュアESD手袋 指先コート LL	3,150	3,350
85	1-2285-12	アズピュアESD手袋 指先コート L	3,150	3,350
85	1-2285-13	アズピュアESD手袋 指先コート M	3,150	3,350
85	1-2285-14	アズピュアESD手袋 指先コート S	3,150	3,350
85	1-2285-15	アズピュアESD手袋 指先コート SS	3,150	3,350
85	1-2285-61	AP ESD手袋 指先コート LL 大箱	85,050	90,000
85	1-2285-62	AP ESD手袋 指先コート L 大箱	85,050	90,000
85	1-2285-63	AP ESD手袋 指先コート M 大箱	85,050	90,000
85	1-2285-64	AP ESD手袋 指先コート S 大箱	85,050	90,000
85	1-2285-65	AP ESD手袋 指先コート SS 大箱	85,050	90,000
85	1-2284-11	アズピュアESD手袋 掌コート LL	3,450	3,650
85	1-2284-12	アズピュアESD手袋 掌コート L	3,450	3,650
85	1-2284-13	アズピュアESD手袋 掌コート M	3,450	3,650
85	1-2284-14	アズピュアESD手袋 掌コート S	3,450	3,650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
85	1-2284-15	アズピュアESD手袋 掌コート SS	3,450	3,650
85	1-2284-61	AP ESD手袋 掌コート LL 大箱	93,150	98,500
85	1-2284-62	AP ESD手袋 掌コート L 大箱	93,150	98,500
85	1-2284-63	AP ESD手袋 掌コート M 大箱	93,150	98,500
85	1-2284-64	AP ESD手袋 掌コート S 大箱	93,150	98,500
85	1-2284-65	AP ESD手袋 掌コート SS 大箱	93,150	98,500
85	1-4295-04	AP ESDポリエステル手袋ショートLL	1,960	2,050
85	1-4295-03	APESDポリエステル手袋ショートL十双	1,960	2,050
85	1-4295-01	APESDポリエステル手袋短 S 10双	1,960	2,050
85	1-4297-02	アズピュアPUラミネート手袋 M 10双	3,230	3,400
85	1-4297-01	アズピュアPUラミネート手袋 S 10双	3,230	3,400
86	4-835-01	アズピュア防塵ESD手袋ショート3L	7,100	7,400
86	4-835-02	アズピュア防塵ESD手袋ショートLL	7,100	7,400
86	4-835-03	アズピュア防塵ESD手袋ショートL	7,100	7,400
86	4-835-04	アズピュア防塵ESD手袋ショートML	7,100	7,400
86	4-835-05	アズピュア防塵ESD手袋ショートM	7,100	7,400
86	4-835-06	アズピュア防塵ESD手袋ショートS	7,100	7,400
86	4-835-07	アズピュア防塵ESD手袋ショートSS	7,100	7,400
86	4-836-01	アズピュア防塵ESD手袋ロング3L	7,400	8,100
86	4-836-02	アズピュア防塵ESD手袋ロングLL	7,400	8,100
86	4-836-03	アズピュア防塵ESD手袋ロングL	7,400	8,100
86	4-836-04	アズピュア防塵ESD手袋ロングML	7,400	8,100
86	4-836-05	アズピュア防塵ESD手袋ロングM	7,400	8,100
86	4-836-06	アズピュア防塵ESD手袋ロングS	7,400	8,100
86	4-836-07	アズピュア防塵ESD手袋ロングSS	7,400	8,100
86	2-2123-01	APESDライン手袋 ANDL-3F L	1,150	1,220
86	2-2123-02	APESDライン手袋 ANDL-3F M	1,150	1,220
86	2-2123-03	APESDライン手袋 ANDL-3F S	1,150	1,220
87	4-1078-01	APリムレス ニトリル指サック XS	4,800	4,950
87	4-1078-02	APリムレス ニトリル指サック S	4,800	4,950
87	4-1078-03	APリムレス ニトリル指サック M	4,800	4,950
87	1-3002-01	AP導電性指サックS カット 1440個	6,000	6,200
87	1-3002-02	AP導電性指サックM カット 1440個	6,000	6,200
87	1-3002-51	AP導電性カット指サック L50 S	99,350	102,000
87	1-3002-52	AP導電性カット指サック L50 M	99,350	102,000
87	1-3924-01	AP導電性指サックS ロール 1440個	6,900	7,100
87	1-3924-02	AP導電性指サックM ロール 1440個	6,900	7,100
87	1-3924-03	AP導電性指サックL ロール 1440個	6,900	7,100
87	1-3924-61	AP導電性指サック(ロールタイプ)S	57,000	58,700
87	1-3924-62	AP導電性指サック(ロールタイプ)M	57,000	58,700
87	1-3924-63	AP導電性指サック(ロールタイプ)L	57,000	58,700
88	4-1073-01	AP指サックハイグリップロールタイプ S	2,500	2,600
88	4-1073-02	AP指サックハイグリップロールタイプ M	2,500	2,600
88	4-1073-03	AP指サックハイグリップロールタイプ L	2,500	2,600
88	4-1073-51	AP指サックハイグリップ S ケース販売	41,500	42,700
88	4-1073-52	AP指サックハイグリップ M ケース販売	41,500	42,700
88	4-1073-53	AP指サックハイグリップ L ケース販売	41,500	42,700
88	2-4942-01	アズピュア帯電防止指サックS ピンク	2,870	2,960
88	2-4942-02	アズピュア帯電防止指サックM ピンク	2,870	2,960
88	2-4942-03	アズピュア帯電防止指サックL ピンク	2,870	2,960
88	2-4942-51	アズピュア帯電防止指サック ピンクS	47,000	48,400
88	2-4942-52	アズピュア帯電防止指サック ピンクM	47,000	48,400
88	2-4942-53	アズピュア帯電防止指サック ピンクL	47,000	48,400
88	1-3001-51	AP指サックハイグリップカットタイプ S	39,000	40,000
88	1-3001-52	AP指サックハイグリップカットタイプ M	39,000	40,000
88	1-3003-01	AP指サックカットタイプ S 1000個	3,680	3,800
88	1-3003-02	AP指サックカットタイプ M 1000個	3,680	3,800
88	1-3003-51	AP指サックカットタイプS 20000個	63,000	65,000
88	1-3003-52	AP指サックカットタイプM 20000個	63,000	65,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	1-4255-01	ESDシート CCBP1206GR	24,100	25,000
89	1-4255-02	ESDシート CCBP1206GL	24,100	25,000
89	1-4255-03	ESDシート CCBP1209GR	34,900	36,300
89	1-4255-04	ESDシート CCBP1209GL	34,900	36,300
89	1-4255-05	ESDシート CCBP1212GR	47,700	49,600
89	1-4255-06	ESDシート CCBP1212GL	47,700	49,600
89	1-4255-07	アズピュアESDシート1000幅 緑	37,800	39,300
89	1-4255-08	アズピュアESDシート1000幅 灰	37,800	39,300
89	1-4255-09	AP ESDシート 1000幅アイボリー	42,000	43,700
89	1-4255-10	AP ESDシート 1000幅 緑色光沢	36,300	38,000
89	1-4255-21	ESDシート Lグリーン 1210LGN	40,900	43,800
89	3-1733-01	アズピュアESDシート1210GR-A	46,100	47,100
91	1-5115-01	アズピュア導電性PVCシート グリッド	35,100	36,800
91	1-5115-12	アズピュア導電性PVCシート クリア	42,100	44,100
91	1-5115-13	グリッド10m AP導電性PVCシート	14,900	15,400
91	1-5115-14	クリア10m AP導電性PVCシート	17,200	17,800
93	1-9997-01	デスクトップイオンブローア-AS-18	40,000	42,000
93	2-2161-01	アズピュアイオナイザー AIN-CDC	57,000	59,800
94	1-8995-01	静電気測定器 YC-102	57,000	75,000
97	4-2842-02	CE-731-03 ESD警告ラベル	1,100	1,200
98	1-4756-11	アズピュアクリップボード 透明 CB-1	4,800	5,000
101	6-906-51	滅菌済スーパーピュア手袋ST L 50双	13,000	13,500
101	6-906-52	滅菌済スーパーピュア手袋ST M 50双	13,000	13,500
101	6-906-53	滅菌済スーパーピュア手袋ST S 50双	13,000	13,500
102	1-2261-11	AP滅菌ワイパー AP5509 50枚	4,490	4,700
102	1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー AP5509	47,000	49,300
102	2-4940-01	滅菌クリーンペーパー A4 青 10袋	30,500	32,000
102	2-4940-02	滅菌クリーンペーパー A4 白 10袋	30,500	32,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	2-9814-01	軍手450 1ダース(12双入)	280	330
1	2-9814-02	軍手600 1ダース(12双入)	330	390
1	2-9814-03	女性用軍手600 1ダース(12双入)	330	380
1	2-9814-51	軍手450 30ダース(360双入)	7,560	9,000
1	2-9814-52	軍手600 30ダース(360双入)	8,910	10,500
1	2-9814-53	女性用軍手600 30ダース(360双)	8,910	10,200
1	2-9815-01	純綿軍手750 12双	600	730
1	2-9815-51	純綿軍手750 20ダース 240双	10,800	13,200
1	2-9816-01	すべり止め付手袋720 12双	440	550
1	2-9816-51	すべり止め付手袋72020ダース240双	7,920	9,900
2	4-1058-01	アズツールサンディコート手袋 LLサイズ	240	260
2	4-1058-02	アズツールサンディコート手袋 Lサイズ	240	260
2	4-1058-03	アズツールサンディコート手袋 Mサイズ	240	260
2	3-9463-01	ニトリルコート手袋 掌 LL 1双	110	120
2	3-9463-02	ニトリルコート手袋 掌 L 1双	110	120
2	3-9463-03	ニトリルコート手袋 掌 M 1双	110	120
2	3-9463-04	ニトリルコート手袋 掌 S 1双	110	120
2	3-9463-51	ニトリルコート手袋 掌 LL 10双	1,050	1,100
2	3-9463-52	ニトリルコート手袋 掌 L 10双	1,050	1,100
2	3-9463-53	ニトリルコート手袋 掌 M 10双	1,050	1,100
2	3-9463-54	ニトリルコート手袋 掌 S 10双	1,050	1,100
4	3-7378-01	AP PUクール手袋掌ハイグリップ LL	1,500	1,800
4	3-7378-02	AP PUクール手袋掌ハイグリップ L	1,500	1,800
4	3-7378-03	AP PUクール手袋掌ハイグリップ M	1,500	1,800
4	3-7378-04	AP PUクール手袋掌ハイグリップ S	1,500	1,800
4	3-7378-05	AP PUクール手袋掌ハイグリップ SS	1,500	1,800
6	4-1059-01	アズツール耐切創サンディコート手袋 LL	780	830
6	4-1059-02	アズツール耐切創サンディコート手袋 L	780	830
6	4-1059-03	アズツール耐切創サンディコート手袋 M	780	830
6	4-1305-01	耐切創サンディコート手袋レベル3LL	740	780
6	4-1305-02	耐切創サンディコート手袋レベル3L	740	780
6	4-1305-03	耐切創サンディコート手袋レベル3M	740	780
6	4-1305-51	耐切創サンディ手袋レベル3LL大箱	165,000	174,000
6	4-1305-52	耐切創サンディ手袋レベル3L大箱	165,000	174,000
6	4-1305-53	耐切創サンディ手袋レベル3M大箱	165,000	174,000
6	4-1072-01	アズツール耐切創アームカバー フリー	900	950
6	4-1075-01	AT耐切創アームフックカバー フリー	1,050	1,100
9	2-2129-04	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り LL	680	720
9	2-2129-01	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り L	680	720
9	2-2129-02	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り M	680	720
9	2-2129-03	アズピュア耐切創手袋 掌コート有り S	680	720
9	2-2130-04	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し LL	620	650
9	2-2130-01	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し L	620	650
9	2-2130-02	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し M	620	650
9	2-2130-03	アズピュア耐切創手袋 掌コート無し S	620	650
9	3-8031-01	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有LL	580	610
9	3-8031-02	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有L	580	610
9	3-8031-03	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有M	580	610
9	3-8031-04	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有S	580	610
9	3-8031-05	AP耐切創手袋レベル3 掌コート有SS	580	610
9	3-8032-01	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無LL	520	550
9	3-8032-02	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無L	520	550
9	3-8032-03	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無M	520	550
9	3-8032-04	AP耐切創手袋レベル3 掌コート無S	520	550
9	1-4824-01	AP耐熱切創保護手袋 AP-9	7,000	9,100
9	1-4825-01	AP耐熱切創保護手袋 AP-17	12,000	14,500
10	4-1080-01	アズピュア耐切創リストバンド DM100	290	310
10	4-1080-02	アズピュア耐切創リストバンド DM150	440	460
10	4-1080-51	AP耐切創リストバンド DM100ケース	2,300	2,450

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
10	4-1080-52	AP耐切創リストバンド DM150ケース	3,500	3,700
11	3-1888-01	牛本草手袋CG-723M	840	900
11	3-1888-02	牛本草手袋CG-723白L	840	900
11	3-1888-03	牛本草手袋CG-723白LL	840	900
12	2-3368-41	豚皮手袋 AT300 1双入	850	880
12	2-3368-51	豚皮手袋 AT300 10双入	7,650	7,920
13	3-8670-02	薄手グリップ手袋N807713M 50枚	3,200	3,400
13	3-8670-03	薄手グリップ手袋N807714L 50枚	3,200	3,400
13	3-8670-04	薄手グリップ手袋 N807715 XL	3,200	3,400
13	2-4972-01	ポリエチレン手袋エコノミーL 100枚	210	230
13	2-4972-02	ポリエチレン手袋エコノミーM 100枚	210	230
13	2-4972-03	ポリエチレン手袋エコノミーS 100枚	210	230
13	2-4973-01	ポリエチレン手袋スタンダードL 100枚	280	300
13	2-4973-02	ポリエチレン手袋スタンダードM 100枚	280	300
13	2-4973-03	ポリエチレン手袋スタンダードS 100枚	280	300
13	2-4975-01	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスL百枚	220	250
13	2-4975-02	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスM百枚	220	250
13	2-4975-03	ポリエチレン手袋エコノミ外エンボスS百枚	220	250
13	2-4976-01	PE手袋スタンダード外エンボスL 百枚	280	300
13	2-4976-02	PE手袋スタンダード外エンボスM 百枚	280	300
13	2-4976-03	PE手袋スタンダード外エンボスS 百枚	280	300
13	2-4972-51	ポリエチレン手袋エコノミー L	2,000	2,100
13	2-4972-52	ポリエチレン手袋エコノミー M	2,000	2,100
13	2-4972-53	ポリエチレン手袋エコノミー S	2,000	2,100
13	2-4973-51	ポリエチレン手袋スタンダード L	2,300	2,500
13	2-4973-52	ポリエチレン手袋スタンダード M	2,300	2,500
13	2-4973-53	ポリエチレン手袋スタンダード S	2,300	2,500
13	2-4975-51	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス L	2,100	2,300
13	2-4975-52	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス M	2,100	2,300
13	2-4975-53	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス S	2,100	2,300
13	2-4976-51	ポリエチレン手袋スタンダード外エンボスL	2,400	2,600
13	2-4976-52	ポリエチレン手袋スタンダード外エンボスM	2,400	2,600
13	2-4976-53	ポリエチレン手袋スタンダード外エンボスS	2,400	2,600
15	3-7236-01	耐油手袋スーパーロング No. 695-M	990	1,070
15	3-7236-02	耐油手袋スーパーロング No. 695-L	990	1,070
15	4-1799-01	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 S	980	1,100
15	4-1799-02	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 M	980	1,100
15	4-1799-03	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 L	980	1,100
16	3-8142-01	使捨て式防塵マスク DS2排気弁無 20枚	1,640	1,990
16	3-8142-02	使捨て式防塵マスク DS2排気弁付 10枚	1,800	2,190
16	3-8142-51	使い捨て式防塵マスクDS2排気弁無 大箱	18,720	22,700
16	3-8142-52	使い捨て式防塵マスクDS2排気弁付 大箱	20,400	24,700
17	3-1780-01	作業つなぎ服M	290	330
17	3-1780-02	作業つなぎ服L	290	330
17	3-1780-03	作業つなぎ服LL	290	330
17	3-1780-51	作業つなぎ服M ケース販売	13,500	15,400
17	3-1780-52	作業つなぎ服L ケース販売	13,500	15,400
17	3-1780-53	作業つなぎ服LL ケース販売	13,500	15,400
17	3-1781-01	SMS作業つなぎ服M	400	450
17	3-1781-02	SMS作業つなぎ服L	400	450
17	3-1781-03	SMS作業つなぎ服LL	400	450
17	3-1781-51	SMS作業つなぎ服M ケース販売	19,000	21,600
17	3-1781-52	SMS作業つなぎ服L ケース販売	19,000	21,600
17	3-1781-53	SMS作業つなぎ服LL ケース販売	19,000	21,600
17	3-9971-01	アズセーフつなぎ服 フリー	1,000	1,100
17	7-5466-01	アズセーフつなぎ服 M	2,900	3,300
17	7-5466-02	アズセーフつなぎ服 L	2,900	3,300
17	7-5466-03	アズセーフつなぎ服 XL	2,900	3,300
18	3-8706-01	セパレートディスボウェア 襟タイプS	330	380

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
18	3-8706-02	セパレートディスポウェア 襟タイプM	330	380
18	3-8706-03	セパレートディスポウェア 襟タイプL	330	380
18	3-8707-01	セパレートディスポウェア フード付きS	350	400
18	3-8707-02	セパレートディスポウェア フード付きM	350	400
18	3-8707-03	セパレートディスポウェア フード付きL	350	400
18	3-8705-01	アズツールセパレートディスポウェア S	320	370
18	3-8705-02	アズツールセパレートディスポウェア M	320	370
18	3-8705-03	アズツールセパレートディスポウェア L	320	370
19	3-7165-01	タイケム6000 続服 S	6,300	7,000
19	61-0001-85	タイケム6000 続服 M	6,300	7,000
19	61-0001-86	タイケム6000 続服 L	6,300	7,000
19	61-0001-87	タイケム6000 続服 XL	6,300	7,000
19	61-0001-88	タイケム6000 続服 XXL	6,300	7,000
19	61-0002-08	タイケム6000 POBAシューズカバー	1,850	1,980
19	61-0002-07	タイケム6000 PS32LAアームカバ	29,700	35,500
19	3-8599-01	ディスポフード DD306 50枚	6,980	7,900
20	2-9046-01	保護メガネSS-9722	310	320
20	6-8010-01	JIS安全メガネ No. 337	1,200	1,400
20	6-8010-02	JIS安全メガネNo. 337S(ブルー)	1,200	1,400
20	6-8010-03	JIS安全メガネくもり止 No. 337M	1,600	1,800
20	6-8010-04	JIS安全メガネNo. 331PET-AF	2,000	2,200
22	4-1538-01	HIN-S ドライメッシュインナー	750	800
22	4-1538-11	HIN-S-10 ドライメッシュインナー	37,500	39,700
23	1-3907-01	ディスポシューズカバー フリー	1,100	1,150
23	3-8600-01	アズセーフSMSブーツカバーフリー50足	9,800	11,200
28	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	110	120
28	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,880	3,150
28	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,900	14,100
29	3-6589-01	液体吸収マット GAM75 100枚	10,900	12,500
29	3-6589-02	液体吸収マット OAM75 100枚	9,300	10,700
29	3-6589-03	液体吸収マット CAM75 100枚	13,700	15,700
29	3-6607-01	ラミ液体吸収マット GLAM75 百枚	11,400	13,000
29	3-6607-02	ラミ液体吸収マット OLAM75 百枚	9,800	11,200
29	3-6607-03	ラミ液体吸収マット CLAM75 百枚	14,000	16,000
29	2-9527-01	液体吸収シートGB100M	18,600	20,500
29	2-9527-02	液体吸収シートOB100M	18,600	20,300
29	2-9527-03	液体吸収シートCB100M	23,000	25,500
29	3-6577-01	液体吸収ロール GAR75	9,800	11,200
29	3-6577-02	液体吸収ロール OAR75	8,800	10,100
29	3-6577-03	液体吸収ロール CAR75	16,000	18,300
29	3-1581-01	液体吸収ロールGR250	13,500	18,000
29	3-1581-02	液体吸収ロールOR250	13,000	17,000
29	3-1581-03	液体吸収ロールCR250	24,000	26,700
30	3-6606-01	液体吸収ソックス GAS165 12本	9,800	10,800
30	3-6606-02	液体吸収ソックス OAS165 12本	9,800	10,800
30	3-6606-03	液体吸収ソックス CAS165 12本	12,000	13,200
30	3-1583-11	液体吸収ソックス GQ20	20,300	22,500
30	3-1583-12	液体吸収ソックス OS20	20,300	22,500
30	3-1583-13	液体吸収ソックス CS20	26,700	29,700
30	4-2554-01	液体吸収セット	15,600	16,700
30	4-2554-11	補充用マット 液体吸収セット	3,500	3,900
30	4-2554-12	補充用ソックス 液体吸収セット	5,800	6,300
30	4-2554-13	補充用PE袋 液体吸収セット	800	850
31	61-9449-25	APPQO550S 乾湿両用クリーナー	41,000	42,300
32	3-1651-01	自由ほうき C	750	1,000
32	3-1651-11	自由ほうき Cスペア	370	500
32	3-1651-02	自由ほうき E45	880	1,200
32	3-1651-12	自由ほうき E45スペア	580	800
32	8-419-01	ネオカラーモップ #8 系付	1,300	1,730

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
32	8-419-04	ネオカラーモップ #8 スペアー	500	610
32	3-1654-21	デッキブラシ 18本体	600	700
32	3-1654-31	デッキブラシ 18スペア	400	470
32	8-423-18	ドライワイパー 60	2,000	2,700
32	8-423-19	ドライワイパー 60スペア	860	1,250
32	3-1652-11	ちりとり ホームダストM	290	340
32	8-423-01	文化ちりとり T-BL	1,890	2,000
32	3-1653-01	スクイザー F8	4,950	6,600
33	2-4909-01	エコノミー粘着マット450×900 青	9,450	10,000
33	2-4909-02	エコノミー粘着マット600×900 青	15,800	16,700
33	2-4909-03	エコノミー粘着マット600×1200 青	24,000	25,400
33	2-4910-01	エコノミー粘着マット450×900 白	9,450	10,000
33	2-4910-02	エコノミー粘着マット600×900 白	15,800	16,700
33	2-4910-03	エコノミー粘着マット600×1200 白	24,000	25,400
33	3-1735-02	エコノミー粘着マット緑 600×900	15,800	16,700
33	3-7358-03	エコノミーマット中粘着450×900青	9,450	10,000
33	3-7358-01	エコノミー粘着マット中粘着 青6090	15,800	16,800
33	3-7358-04	エコノミーマット中粘着600×1200青	24,000	25,400
33	3-7358-05	エコノミーマット中粘着450×900白	9,450	10,000
33	3-7358-02	エコノミー粘着マット中粘着 白6090	15,800	16,800
33	3-7358-06	エコノミーマット中粘着600×1200白	24,000	25,400
33	3-1660-01	屋内用マット#3 緑	2,100	3,500
33	3-1660-02	屋内用マット#3 グレー	2,100	3,500
33	3-1660-03	屋内用マット#6 緑	3,500	5,600
33	3-1660-04	屋内用マット#6 グレー	3,500	5,600
34	3-4848-01	業務用衣料洗剤 5kg	1,900	2,060
34	4-563-01	可搬型洗眼器 WG6000A	39,800	44,800
39	3-8233-11	油さしATO-035バリュウパック20個	800	1,600
39	3-8233-13	油さしATO-300バリュウパック 20個	2,200	4,400
39	3-771-12	補修用PPカップ 600ml用ホルダー	1,300	1,400
39	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	16	17
39	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	21	22
39	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	32	35
39	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	39	42
39	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	49	51
39	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	86	91
39	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	183	192
39	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	12,800	13,400
39	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	17,200	18,000
39	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	25,300	26,500
39	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,500	17,300
39	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	10,500	11,000
39	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	7,500	7,900
39	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	17,000	17,800
39	5-077-01	ディスポカップ 100ml V-100	17	18
39	5-077-02	ディスポカップ 150ml V-150	20	21
39	5-077-03	ディスポカップ 200ml V-200	30	33
39	5-077-04	ディスポカップ 300ml V-300	38	42
39	5-077-05	ディスポカップ 500ml V-500	47	50
39	5-077-06	ディスポカップ 1L V-1000	87	92
39	5-077-07	ディスポカップ 2L V-2000	179	186
39	5-077-11	ディスポカップ 100mL 1000コ入	13,800	15,300
39	5-077-12	ディスポカップ 150mL 1000コ入	17,000	17,900
39	5-077-13	ディスポカップ 200mL 1000コ入	25,800	28,000
39	5-077-14	ディスポカップ 300mL 500コ入	16,600	17,900
39	5-077-15	ディスポカップ 500mL 250コ入	11,000	10,700
39	5-077-16	ディスポカップ 1L 100コ入	8,000	7,900
39	5-077-17	ディスポカップ 2L 100コ入	16,000	15,800
39	1-4640-01	広口洗浄瓶 250ml	210	220

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
39	1-4640-02	広口洗浄瓶 500ml	270	290
39	1-4640-03	広口洗浄瓶 1000ml	350	370
39	1-4639-02	洗浄瓶 BS型 250ml	160	170
39	1-4639-03	洗浄瓶 BS型 500ml	190	200
39	1-4639-04	洗浄瓶 BS型 1000ml	250	260
40	1-4657-01	細口瓶 30ml	53	57
40	1-4657-04	細口瓶 250ml	88	97
40	1-4657-05	細口瓶 500ml	160	164
40	1-4657-06	細口瓶 1L	210	220
40	1-4658-01	広口瓶(ポリエチレン製)20ml	51	55
40	1-4658-02	広口瓶(ポリエチレン製)50ml	55	58
40	1-4658-03	広口瓶(ポリエチレン製)100ml	77	80
40	1-4658-04	広口瓶(ポリエチレン製)250ml	99	105
40	1-4658-05	広口瓶(ポリエチレン製)500ml	170	174
40	1-4658-06	広口瓶(ポリエチレン製)1000ml	210	220
41	3-1761-01	布粘着テープNo. 8015	220	240
41	3-1761-51	布粘着テープNo. 8015 30巻	6,000	6,500
41	3-1765-01	クラフトテープNo.500	160	170
41	3-1765-51	クラフトテープNo.500 50巻	7,300	7,800
41	3-1767-01	養生テープNo.738緑	310	330
41	3-1767-02	養生テープNo.738半透明	310	330
41	3-1767-03	養生テープNo.738青	310	330
41	3-1767-51	養生テープNo.738緑 30巻	8,500	9,000
41	3-1767-52	養生テープNo.738半透明 30巻	8,500	9,000
41	3-1767-53	養生テープNo.738青 30巻	8,500	9,000
43	3-8847-01	AP AGV誘導用磁気テープ ソフト	16,500	17,200
43	4-922-01	アズピュア表面保護テープAPHG6015	3,980	5,000
44	3-7251-01	ストレッチフィルム BA 20 μ	8,180	8,650
44	3-7251-02	ストレッチフィルム BB 18 μ	6,720	7,000
44	3-7251-03	ストレッチフィルム HB 17 μ	6,240	6,520
44	3-7251-04	ストレッチフィルムスーパーテリート12 μ	7,800	8,170
44	3-710-01	フィルム 500mm×500m×12 μ m	6,500	7,120
44	3-710-02	フィルム 500mm×300m×15 μ m	4,200	5,230
44	3-710-03	フィルム 500mm×300m×17 μ m	5,200	5,870
44	3-710-04	フィルム 500mm×300m×20 μ m	6,200	6,960
45	4-562-03	SPP102 ドラム缶スピルパレット	36,000	38,700
45	4-562-01	ドラム缶スピルパレット SPP102H	39,800	42,900
45	4-562-02	ドラム缶スピルパレット SPP104	59,800	64,500
46	3-7249-01	平あて布団 900×1800	2,200	3,320
46	3-7249-02	平あて布団 1200×2400	3,800	5,150
46	3-7249-03	平あて布団 1350×2400	4,300	5,550
46	3-7249-04	平あて布団 1500×2400	4,830	6,320
46	3-7249-05	平あて布団 1800×2400	5,800	7,130
47	3-6579-01	スチール台車 SHT150	4,800	5,400
47	3-6579-02	スチール台車 SHT300	8,800	9,900
47	3-6579-11	スチール台車 SHTW150	16,000	18,000
47	3-6563-01	静音樹脂台車 SPC150	9,000	10,000
47	3-6563-02	静音樹脂台車 SPC300	16,500	18,600
47	3-6564-01	静音樹脂台車 SPC150FB	11,500	13,000
47	3-6872-01	木製平台車 WFT4530	2,500	2,800
47	3-6872-02	木製平台車 WFT6045	3,700	4,200
47	3-6872-03	木製平台車 WFT9060	5,000	5,600
49	3-6576-01	キャビネットワゴン CW705	77,000	83,000
49	3-6576-02	キャビネットワゴン CW707	87,000	93,000
49	3-6576-11	キャビネットワゴン用工具掛けボード	6,000	6,400
50	3-1771-01	両面荷札ラベルわれもの注意 2000枚	2,960	3,160
50	3-1771-02	両面荷札ラベル取扱注意 2000枚	2,960	3,160
50	3-1771-03	両面荷札ラベル納品書在中 2000枚	2,960	3,160
50	2-9755-01	ブルーシート厚手BLZ-01	310	390

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
50	2-9755-02	ブルーシート厚手BLZ-02	450	570
50	2-9755-03	ブルーシート厚手BLZ-11	1,560	2,000
50	2-9755-04	ブルーシート厚手BLZ-14	3,120	4,080
51	2-9759-01	プラスシェルフ9933000	9,300	10,400
52	2-575-01	耐薬キャビネット9733000	9,800	11,200
52	2-575-02	耐薬キャビネット9732000	14,000	15,900
52	2-575-03	耐薬キャビネット9734000	15,100	17,200
52	2-575-11	耐薬キャビネット9733000組立済	14,800	16,000
52	2-575-12	耐薬キャビネット9732000組立済	20,000	22,000
52	2-575-13	耐薬キャビネット9734000組立済	21,000	23,000
52	3-1613-01	プラスチックキャビネット9762000	17,500	19,900
52	3-1613-02	プラスチックキャビネット9760000	26,600	28,900
52	3-1613-11	プラキャビネット9762000組立済	23,500	26,000
52	3-1613-12	プラキャビネット9760000組立済	32,500	35,000
52	3-1614-01	プラスチックキャビネット9752000	17,500	19,900
52	3-1614-02	プラスチックキャビネット9750000	27,200	30,400
52	3-1614-03	プラスチックキャビネット9751000	28,100	30,600
52	3-1614-11	プラキャビネット9752000組立済	23,500	26,000
52	3-1614-12	プラキャビネット9750000組立済	33,000	36,000
52	3-1614-13	プラキャビネット9751000組立済	34,000	37,000
52	3-6575-01	ヘビーキャビネット HC88	49,800	53,000
52	3-6575-02	ヘビーキャビネット HC176	85,000	91,000
53	3-6605-01	耐火キャビネット WA810041	70,000	79,000
53	3-6605-02	耐火キャビネット WA810121	98,000	111,000
53	3-6605-03	耐火キャビネット WA810301	168,000	189,500
53	3-6605-04	耐火キャビネット WA810451	198,000	224,000
53	3-6605-05	WA810170 耐火キャビネット	120,000	136,000
53	3-6605-12	WA002 耐火キャビネットアース線	6,800	7,800
54	3-6605-12	WA002 耐火キャビネットアース線	6,800	7,800
54	4-2558-01	ACP810004 PP耐食キャビネット	53,000	54,500
54	4-2558-02	ACP810012 PP耐食キャビネット	70,000	79,000
54	4-2558-03	ACP810030 PP耐食キャビネット	116,000	131,500
54	4-2558-04	ACP810048 PP耐食キャビネット	148,500	168,000
54	4-2558-05	ACP810048TPP耐食キャビネット	163,000	184,500
55	1-3641-01	作業用踏台G-031	23,000	25,500
55	1-3641-05	作業用踏台 G-051	29,000	33,500
55	1-3641-02	作業用踏台G-062	40,000	45,000
55	1-3641-06	作業用踏台 G-082	47,000	53,000
55	1-3641-03	作業用踏台G-093	58,000	65,500
55	1-3641-07	作業用踏台 G-123	67,500	81,000
55	1-3641-04	作業用踏台G-124	97,500	110,000
59	3-1826-01	不織布研磨材C(コース) 10枚	1,900	2,280
59	3-1826-02	不織布研磨材M(ミディアム) 10枚	1,900	2,280
59	3-1826-03	不織布研磨材F(ファイン) 10枚	1,900	2,280
59	3-1826-04	不織布研磨材VF(ベリーファイン) 10枚	1,900	2,280
59	3-1826-05	不織布研磨材SF(スーパーファイン)十枚	1,900	2,280
59	3-1826-06	不織布研磨材UF(ウルトラファイン)十枚	1,900	2,280
60	3-1827-01	耐水研磨紙DCCS #120 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-02	耐水研磨紙DCCS #150 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-03	耐水研磨紙DCCS #180 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-04	耐水研磨紙DCCS #240 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-05	耐水研磨紙DCCS #320 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-06	耐水研磨紙DCCS #400 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-07	耐水研磨紙DCCS #600 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-08	耐水研磨紙DCCS #800 100枚	5,400	6,450
60	3-1827-09	耐水研磨紙DCCS #1000	6,700	8,150
60	3-1827-10	耐水研磨紙DCCS #1500 100枚	7,500	8,950
60	3-1827-11	耐水研磨紙 DCCS #1200	7,500	8,950
60	3-1827-12	耐水研磨紙 DCCS #2000	9,300	11,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
62	3-1858-01	ブラスト用研削材A-24	6,500	9,000
62	3-1858-02	ブラスト用研削材A-46	6,500	9,000
62	3-1858-03	ブラスト用研削材A-60	6,500	9,000
62	3-1858-04	ブラスト用研削材A-80	6,500	9,000
62	3-1858-05	ブラスト用研削材A-100	6,500	9,000
62	3-1858-06	ブラスト用研削材A-150	6,500	9,000
62	3-1858-07	ブラスト用研削材A-180	6,500	9,000
62	3-1858-08	ブラスト用研削材A-220	6,500	9,000
62	3-1859-01	ブラスト用研削材WA-46	8,400	9,300
62	3-1859-02	ブラスト用研削材WA-60	8,400	9,300
62	3-1859-03	ブラスト用研削材WA-80	8,400	9,300
62	3-1859-04	ブラスト用研削材WA-100	8,400	9,300
62	3-1859-05	ブラスト用研削材WA-150	8,400	9,300
62	3-1859-06	ブラスト用研削材WA-180	8,400	9,300
62	3-1859-07	ブラスト用研削材WA-220	8,400	9,300
64	3-9818-01	光造形3Dプリンター ノーベル1.0A	231,000	243,000
65	4-2497-01	TIM038V サーモグラフィ	95,400	98,700
68	2-9544-21	分光放射照度計 MK350N PM	240,000	253,000
69	3-6677-01	騒音計 AS804	6,300	6,700
72	4-1733-01	12CH-KTB K熱電対変換中継BOX	36,000	39,000
72	4-1733-02	12CH-KTC K熱電対変換中継BOX	28,000	30,000
73	4-560-01	台はかり PLS30K1	44,000	46,300
73	4-560-02	台はかり PLS60K1	44,000	46,300
73	4-560-03	台はかり PLS150K5	44,000	46,300
73	4-559-01	防水台はかり WPLS30K1	73,000	76,800
73	4-559-02	防水台はかり WPLS60K1	78,000	82,000
73	4-559-03	防水台はかり WPLS150K5	79,980	84,000
73	2-9844-01	デジタル台はかりBW-1N-30	75,900	87,500
73	2-9844-02	デジタル台はかりBW-1N-60	80,300	88,700
73	2-9844-03	デジタル台はかりBW-1N-150	83,600	92,300
73	2-9842-01	スタンダード台はかりDBB360-60	46,000	50,400
73	2-9842-02	スタンダード台はかりDBB360-150	46,000	50,400
74	4-2557-01	EP35K10 エコミー台はかり	21,000	22,000
74	4-2557-02	EP75K10 エコミー台はかり	21,000	22,000
74	4-2557-03	EP200K200 エコミー台はかり	21,000	22,000
74	4-483-02	AXC20K01 精密大容量電子天秤	78,000	82,000
74	4-483-01	精密大容量電子天秤 AXC30K01	100,000	105,000
74	2-9843-01	ポータブル台はかりPB-30	63,800	70,500
74	2-9843-02	ポータブル台はかりPB-60	63,800	70,500
74	2-9843-03	ポータブル台はかりPB-150	63,800	70,500
74	2-9845-01	防塵防水デジタル台秤FW500C-6	63,500	70,000
74	2-9845-02	防塵防水デジタル台秤FW500C-15	63,500	70,000
74	2-9845-03	防塵防水デジタル台秤FW500C-30	63,500	70,000
74	4-540-01	卓上台はかり BPS3K01	36,000	37,800
74	4-540-02	卓上台はかり BPS6K01	36,000	37,800
74	4-540-03	卓上台はかり BPS15K05	36,000	37,800
74	4-540-04	卓上台はかり BPS30K1	36,000	37,800
75	4-541-01	カウンティングスケール CS3K01	35,000	36,800
75	4-541-02	カウンティングスケール CS6K01	35,000	36,800
75	4-541-03	カウンティングスケール CS15K05	35,000	36,800
75	4-541-04	カウンティングスケール CS30K1	35,000	36,800
75	3-7270-01	ASTOOL大画面タイマー A-541青	550	650
75	3-7270-02	ASTOOL大画面タイマー A-541白	550	650
75	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,200	3,300
76	4-2677-01	DMM6000 デジタルマルチメーター	7,800	8,700
78	4-577-01	標準外側マイクロメーター SOM025	4,800	5,000
78	4-577-01-20	マイクロメーターSOM025 校正書付	8,800	9,000
78	4-575-01	デジタルマイクロメーター DM025	11,000	11,500
78	4-575-01-20	デジタルマイクロメーターDM025校正	15,000	15,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
78	4-573-01	マイクロメータースタンド MMS025	3,300	3,480
79	4-485-01	M型標準ノギス MAC100	3,400	3,580
79	4-485-02	M型標準ノギス MAC150	3,400	3,580
79	4-485-03	M型標準ノギス MAC200	4,600	4,800
79	4-485-04	M型標準ノギス MAC300	8,800	9,200
79	4-485-01-20	M型標準ノギスMAC100 校正証明書付	7,400	7,580
79	4-485-02-20	M型標準ノギスMAC150 校正証明書付	7,400	7,580
79	4-485-03-20	M型標準ノギスMAC200 校正証明書付	8,600	8,800
79	4-485-04-20	M型標準ノギスMAC300 校正証明書付	12,800	13,200
79	6-5710-01	M型ノギス 15cmM	6,800	8,300
79	6-5710-02	M型ノギス 20cm M	10,000	12,000
79	6-5710-01-20	M型ノギス 15cm M 校正証明書付	10,800	12,300
79	6-5710-02-20	M型ノギス 20cm M 校正証明書付	14,000	16,000
79	4-3086-02	デジタルノギス P02 110-120	1,600	1,700
79	4-484-01	デジタルノギス BDC100	6,000	6,300
79	4-484-02	デジタルノギス BDC150	6,700	7,000
79	4-484-03	デジタルノギス BDC200	10,000	10,500
79	4-484-04	デジタルノギス BDC300	16,000	16,800
79	4-484-11	デジタルノギス DA210	19,800	20,800
79	4-484-01-20	デジタルノギスBDC100 校正証明書付	10,000	10,300
79	4-484-02-20	デジタルノギスBDC150 校正証明書付	10,700	11,000
79	4-484-03-20	デジタルノギスBDC200 校正証明書付	14,000	14,500
79	4-484-04-20	デジタルノギスBDC300 校正証明書付	20,000	20,800
81	4-576-01	デジタルハイトゲージ DHG300	49,800	52,000
81	4-576-02	デジタルハイトゲージ DHG600	98,000	103,000
81	4-574-01	デジタルデプスゲージ DPG150	11,000	11,500
81	4-574-02	デジタルデプスゲージ DPG200	11,000	11,500
82	3-688-01	シックネスゲージ RS-09407	1,250	1,520
82	3-7267-01	デジタルシックネスゲージ DTG01	9,800	10,500
82	3-7263-01	エコミーコンベックス EMT316	220	240
82	3-7263-02	エコミーコンベックス EMT519	300	320
85	3-9973-01	防水工業用内視鏡 TF2989BMX80	29,800	31,300
85	3-9973-11	防水工業用内視鏡 プローブ1M	39,800	41,800
85	3-9973-12	防水工業用内視鏡 プローブ2M	49,800	52,300
85	1-388-01	ファイバースコープPST-2486	72,800	76,000
85	1-388-11	交換用ケーブル3.9mm×1M	52,200	54,600
85	1-388-12	交換用ケーブル5.5mm×1M	46,900	49,100
85	1-571-01	ファイバースコープPST2486ESAR2	148,000	155,000
85	1-571-11	交換用ケーブル 5.5mm×1M	105,000	110,000
89	3-713-01	工具セット RS9575S	25,000	30,800
89	62-2835-09	EPS-650 精密ドライバーセット	1,200	1,400
89	62-2835-10	EPS-652 精密ドライバーセット	1,200	1,400
92	62-2858-32	SWM-34S スーパーワイドモンキー	1,700	2,060
92	62-2858-33	SWM-38S スーパーワイドモンキー	2,100	2,530
92	62-2858-34	SWM-50S スーパーワイドモンキー	3,300	3,850
94	62-2853-98	SRH2CHコンパクトラチェットハンドル	1,100	1,300
94	62-2853-99	SRH3CHコンパクトラチェットハンドル	1,300	1,500
94	62-2853-97	SRH4CHコンパクトラチェットハンドル	1,700	2,000
96	62-2846-64	SIW-1300S エアインパクトレンチ	6,700	8,600
97	62-2836-24	V-65A アルミクイックバイス	1,100	1,300
99	3-7216-01	石花マーキングチョーク S15425	70	80
99	3-7216-02	石花マーキングチョーク S15426	70	80
99	3-7216-03	石花マーキングチョーク S15427	70	80
99	3-7216-04	石花マーキングチョーク S15428	70	80
99	3-7216-05	石花マーキングチョーク S15429	70	80
99	3-7216-06	石花マーキングチョーク S15430	70	80
99	3-7216-07	石花マーキングチョーク S15431	70	80
99	3-7216-08	石花マーキングチョーク S15432	70	80
99	3-7216-09	石花マーキングチョーク S15433	70	80

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
99	3-7216-10	石花マーキングチョーク S15434	70	80
99	3-7216-11	石花マーキングチョーク S15435	70	80
99	3-7216-12	石花マーキングチョーク S15436	70	80
99	3-7216-51	石花マーキングチョークS15405 24本	1,200	1,280
99	3-7216-52	石花マーキングチョークS15406 24本	1,200	1,280
99	3-7216-53	石花マーキングチョークS15407 24本	1,200	1,280
99	3-7216-54	石花マーキングチョークS15408 24本	1,200	1,280
99	3-7216-55	石花マーキングチョークS15409 24本	1,200	1,280
99	3-7216-56	石花マーキングチョークS15410 24本	1,200	1,280
99	3-7216-57	石花マーキングチョークS15411 24本	1,200	1,280
99	3-7216-58	石花マーキングチョークS15412 24本	1,200	1,280
99	3-7216-59	石花マーキングチョークS15413 24本	1,200	1,280
99	3-7216-60	石花マーキングチョークS15414 24本	1,200	1,280
99	3-7216-61	石花マーキングチョークS15415 24本	1,200	1,280
99	3-7216-62	石花マーキングチョークS15416 24本	1,200	1,280
99	3-7215-01	大型マーキングチョーク S30021	180	190
99	3-7215-02	大型マーキングチョーク S30022	180	190
99	3-7215-03	大型マーキングチョーク S30023	180	190
99	3-7215-04	大型マーキングチョーク S30024	180	190
99	3-7215-05	大型マーキングチョーク S30025	180	190
99	3-7215-06	大型マーキングチョーク S30026	180	190
99	3-7215-07	大型マーキングチョーク S30027	180	190
99	3-7215-08	大型マーキングチョーク S30028	180	190
99	3-7215-09	大型マーキングチョーク S30029	180	190
99	3-7215-10	大型マーキングチョーク S30030	180	190
99	3-7215-11	大型マーキングチョーク S30031	180	190
99	3-7215-12	大型マーキングチョーク S30032	180	190
99	3-7215-13	大型マーキングチョーク S30033	180	190
99	3-7215-14	大型マーキングチョーク S30054	180	190
99	3-7215-15	大型マーキングチョーク S30055	180	190
99	3-7215-51	太マーキングチョークS30001 12本	1,680	1,730
99	3-7215-52	太マーキングチョークS30002 12本	1,680	1,730
99	3-7215-53	太マーキングチョークS30003 12本	1,680	1,730
99	3-7215-54	太マーキングチョークS30004 12本	1,680	1,730
99	3-7215-55	太マーキングチョークS30005 12本	1,680	1,730
99	3-7215-56	太マーキングチョークS30006 12本	1,680	1,730
99	3-7215-57	太マーキングチョークS30007 12本	1,680	1,730
99	3-7215-58	太マーキングチョークS30008 12本	1,680	1,730
99	3-7215-59	太マーキングチョークS30009 12本	1,680	1,730
99	3-7215-60	太マーキングチョークS30010 12本	1,680	1,730
99	3-7215-61	太マーキングチョークS30011 12本	1,680	1,730
99	3-7215-62	大型マーキングチョーク S30012	1,680	1,730
99	3-7215-63	太マーキングチョークS30013 12本	1,680	1,730
99	3-7215-64	太マーキングチョークS30034 12本	1,680	1,730
99	3-7215-65	太マーキングチョークS30035 12本	1,680	1,730
100	3-7214-11	スーパーウェットマーカ S15525	200	210
100	3-7214-12	スーパーウェットマーカ S15526	200	210
100	3-7214-13	スーパーウェットマーカ S15527	200	210
100	3-7214-14	スーパーウェットマーカ S15528	200	210
100	3-7214-16	スーパーウェットマーカ S15530	200	210
100	3-7214-18	スーパーウェットマーカ S15532	200	210
100	3-7214-61	スーパウェットマーカS15505 12本	2,100	2,200
100	3-7214-62	スーパウェットマーカS15506 12本	2,100	2,200
100	3-7214-63	スーパウェットマーカS15507 12本	2,100	2,200
100	3-7214-64	スーパウェットマーカS15508 12本	2,100	2,200
100	3-7214-65	スーパウェットマーカS15509 12本	2,100	2,200
100	3-7214-66	スーパウェットマーカS15510 12本	2,100	2,200
100	3-7214-67	スーパウェットマーカS15511 12本	2,100	2,200
100	3-7214-68	スーパーウェットマーカ S15512	2,100	2,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
100	3-7213-01	蛍光マーキングチョーク S15605	1,680	2,400
100	3-7213-02	蛍光マーキングチョーク S15606	1,680	2,400
100	3-7213-03	蛍光マーキングチョーク S15607	1,680	2,400
100	3-7212-01	キエールハイパーチョーク S31106	200	280
100	3-7212-02	キエールハイパーチョーク S31107	200	280
100	3-7212-03	キエールハイパーチョーク S31108	200	280
100	3-7212-04	キエールハイパーチョーク S31109	200	280
100	3-7212-51	キエールハイパーチョーク S31006	2,100	3,000
100	3-7212-52	キエールハイパーチョーク S31007	2,100	3,000
100	3-7212-53	キエールハイパーチョーク S31008	2,100	3,000
100	3-7212-54	キエールハイパーチョーク S31009	2,100	3,000
101	4-453-01	カッティングマット LTM300	1,400	1,500
101	4-453-02	カッティングマット LTM450	2,600	2,800
101	4-2852-01	WLS3-1000 耐候性フレコンバッグ	2,980	3,200
103	61-9449-73	APD-20N 吐出専用ドラムポンプ	88,600	84,600
103	61-9449-05	APD-25N 吐出用ドラムポンプ加圧式	147,000	178,000
103	61-9449-69	APD-20G 吐出専用ドラムポンプ	111,000	128,000
103	61-9449-02	APD-25G 吐出用ドラムポンプ加圧式	159,000	192,000
103	61-9449-72	APD-20GN 吐出専用ドラムポンプ	103,000	107,000
103	61-9449-04	APD-25GN 吐出専用ドラムポンプ	165,000	200,000
104	61-9450-07	E-C ドラム缶残量計 液面チェッカー	4,000	4,500
104	61-9448-84	BV-40ペール用斗缶用コック40mm用	11,000	12,100
105	3-4847-01	パーツ&ブレーキクリーナー TERA	330	370
105	3-1840-01	パーツ&ブレーキクリーナーS10270	360	390
106	3-1880-01	速乾さび止めスプレーさび色	700	740
106	3-1880-02	速乾さび止めスプレーネズミ	700	740
106	3-6843-01	気化防錆袋 83×127 500枚	14,000	15,000
106	3-6843-02	気化防錆袋 152×203 100枚	6,000	6,480
106	3-6843-03	気化防錆袋 254×305 100枚	15,000	16,100
106	3-6843-04	気化防錆袋 305×457 50枚	12,800	13,800
107	3-6406-01	マシンオイル AT-MA1	810	1,150
107	3-6401-01	コンプレッサーオイル AT-CO1	810	1,630
107	3-6405-01	タービンオイル AT-TU1	810	1,150
107	3-6400-01	チェンソーオイル AT-CH1	850	1,390
107	3-6402-01	ミシンオイル AT-SE1	950	1,340
107	3-6407-02	エンジンオイル AT-EN1-4	1,100	1,550
108	3-6408-01	真空ポンプオイル AT-VA4	4,800	6,400
108	3-6601-01	420mlシャーシーグリースNo.2 20本	4,200	6,500
108	3-6602-01	420mlリチウムグリース No.2 20本	5,600	7,900
108	3-6600-01	420mlモリブデングリースNo.2 20本	9,800	11,900
109	3-1879-01	ラッカースプレーSL白	450	480
109	3-1879-02	ラッカースプレーSL黒	450	480
109	3-1879-03	ラッカースプレーSLつや消し黒	450	480
109	3-1879-04	ラッカースプレーSL赤	450	480
109	3-1879-05	ラッカースプレーSL黄	450	480
109	3-1879-06	ラッカースプレーSL青	450	480
109	3-1879-07	ラッカースプレーSLグレー	450	480
109	3-1879-08	ラッカースプレーSL緑	450	480
109	3-1879-09	ラッカースプレーSLNEWレッド	450	480
109	3-1879-10	ラッカースプレーSL空色	450	480
109	3-1879-11	ラッカースプレーSLシルバー	450	480
109	3-1879-12	ラッカースプレーSL透明	450	480
109	3-1882-01	シルバージnkスプレーシルバー	1,300	1,370
109	3-1881-01	亜鉛メッキ化粧スプレーシルバー	1,200	1,260
109	3-1883-01	シンナースプレーL	800	840
111	4-2859-01	BFS1500S ボンベ固定スタンド	10,000	11,400
111	4-2859-02	BFS1500D ボンベ固定スタンド	12,800	14,600
111	4-2859-03	BFS1500T ボンベ固定スタンド	14,400	16,400
111	4-2859-04	BFS7000S ボンベ固定スタンド	12,800	13,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
111	4-2859-05	BFS7000D ボンベ固定スタンド	17,600	19,000
111	4-2859-06	BFS7000T ボンベ固定スタンド	22,500	24,500
114	3-6737-01	耐火ゴミ箱 WA8109100	14,800	16,800
114	3-6737-02	耐火ゴミ箱 WA8109300	17,100	19,300
114	3-6737-03	耐火ゴミ箱 WA8109500	19,300	21,700
114	3-6737-04	耐火ゴミ箱 WA8109700	30,600	34,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
6	7-8563-01	RHC-100D-T3H9 リクライナー	171,200	188,400
6	7-8563-02	RHC-100D-T3K3 リクライナー	171,200	188,400
6	7-8563-03	RHC-100D-T3S7 リクライナー	171,200	188,400
6	7-8563-04	RHC-100D-T3M6 リクライナー	171,200	188,400
8	7-8798-01	SOT-011-W オーブトースター	6,000	7,010
9	62-3780-48	HM-803IV ハンドブレンダー	3,980	4,210
9	62-3780-49	HM-803RD ハンドブレンダー	3,980	4,210
9	2-3597-01	ミツビシホイル 200mm×50m	820	970
9	2-3597-02	ミツビシホイル 250mm×50m	980	1,160
9	2-3597-03	ミツビシホイル 300mm×50m	1,100	1,300
10	7-9113-04	ワイドタイプ50mアズワンのアルミホイル	580	780
10	61-7352-56	RD-02 びん蓋開け(2個セット)	1,400	1,500
11	63-4015-84	KDM-8514X 風ドライ室内物干し	6,000	6,590
13	0-4480-01	ランドリーカート HP-7000 本体	29,800	33,300
13	0-4585-11	イルリガードル台用グリップ G-GN	4,400	4,800
13	8-6549-11	リネンカートNFSLC-Cクリームグレー	33,000	36,000
13	8-6549-12	リネンカート NFSLC-B ブルー	33,000	36,000
13	8-6549-13	リネンカート NFSLC-P ピンク	33,000	36,000
13	8-6549-14	リネンカート NFSLC-Y イエロー	33,000	36,000
13	8-6549-15	リネンカート NFSLC-G グリーン	33,000	36,000
22	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	110	120
22	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,880	3,150
22	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,900	14,100
22	7-2241-01	タオルL200ハード50200029	140	190
22	7-2241-51	タオルL200得々50200029×30	3,600	5,130
23	8-5403-01	タオルホルダー OT-568-200-0	5,300	5,600
24	7-2261-01	イットコ芯なしスリム 150m 6ロール	640	770
24	7-2261-02	イットコ芯なしスリム 180m 6ロール	710	860
24	7-2261-03	6R250m イットコ芯なしスリム	990	1,090
24	7-2261-04	1R250m イットコ芯なしスリム	170	200
24	7-4112-01	スーパーロングトイレットペーパーシングル	520	580
24	7-4112-02	スーパーロングトイレットペーパーw 4個	520	580
24	7-2242-01	ティッシュ150ダブル5P20150035	420	510
25	6-9636-01	粘着クリーナー(エコミーS)C2150	1,520	1,750
25	6-9636-11	コロコロスタンダード C2430	1,520	1,750
25	6-9636-12	コロコロスタンダード C2440	1,100	1,270
26	7-8812-01	IC-H404-H ハンディクリーナー	5,000	5,360
26	8-3636-01	フローリングワイパー M12703	1,400	1,510
26	7-5454-01	ウェットシートMO739-045X-MB	820	1,130
26	7-5454-02	ウェットシートMO739-060X-MB	1,000	1,380
27	63-1440-65	LL642ガラスワイパージャンボ4. 6m	4,900	5,500
27	63-1441-24	LL590 外壁・天井払い 4. 7m	5,400	6,080
27	63-1441-22	LL469 エレキヤッチ自在 4. 9m	5,200	5,800
27	63-1440-53	LL592 クモの巣取り 4. 7m	5,700	6,350
27	63-1440-66	LL643 ガラスワイパージャンボ	1,700	1,800
27	63-1441-25	LL591 外壁・天井払い	2,200	2,350
27	63-1441-23	LL462 エレキヤッチ自在	1,900	2,000
27	63-1440-55	LL594 クモの巣取りH	2,000	2,150
27	63-1440-56	SQ011 クモの巣取り用スペア 5枚入	360	390
27	1-6523-01	ダスターモップ 45	5,350	6,300
27	1-6523-02	ダスターモップ 60	5,750	6,750
27	1-6523-03	ダスターモップ 90	8,700	10,200
27	1-6523-11	ダスターモップ マイクロクロス45三十入	1,200	1,300
27	1-6523-12	ダスターモップ マイクロクロス60三十入	1,500	1,650
27	1-6523-13	ダスターモップ マイクロクロス90三十入	2,250	2,500
27	1-6523-15	ダスターモップ マイクロクロス120	3,000	3,300
27	1-6523-14	ダスターモップMO511-060X-MB	750	830
27	7-7900-01	BT755 アズマジック浴室用ブラシスポ	1,300	1,370
27	7-7900-02	BT756 アズマジック浴室用ブラシスポ	1,500	1,580

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
27	2-3679-21	デッキブラシ ハンドルBCP-HSGAR	3,700	4,300
27	2-3679-22	デッキブラシ ハンドルBCP-HSGAB	3,700	4,300
27	2-3679-31	デッキブラシ ブラシBCP-DR	4,800	5,600
27	2-3679-32	デッキブラシ ブラシBCP-DB	4,800	5,600
27	7-6899-01	FL391 スプレーフロアワイパー	2,200	2,310
27	7-6899-11	SQA67 スプレーフロアワイパー 2枚	400	430
27	7-5816-01	スポンジワイパー AZ259	1,600	1,680
27	7-5816-11	スポンジワイパー用替スポンジ SQ089	460	490
27	7-5816-02	スポンジワイパーミニ本体 AZ262	940	990
27	7-5816-12	ワイパーミニ用替スポンジ SQA11	370	390
28	7-5817-01	トルネード丸型セット TSM545セット	5,400	6,000
28	7-5817-11	トルネードTSM-SQA58モップスペア	470	500
28	7-5817-12	トルネード丸型 TSM547モップ	2,100	2,300
28	7-5817-13	トルネード丸型 TSM549ヘッド	1,200	1,300
28	63-4018-19	FIN-801EHG-D 高圧洗浄機	25,000	28,750
28	63-4018-20	FIN-801WHG-D 高圧洗浄機	25,000	28,750
28	7-7708-01	小 リネンカートポケット	3,950	4,350
28	7-7708-02	大 リネンカートポケット	4,750	5,150
28	62-2951-10	C329-000X-MB テクノカート	71,000	74,600
29	2-7345-22	抗菌クリーンカート W500	42,000	46,200
29	2-7345-21	抗菌クリーンカート W900	68,000	74,800
31	8-400-01	ポリペール NO. 22 本体(柄付)	2,770	3,050
31	7-1758-01	ワイドペールST 350L	60,000	65,000
31	7-1758-02	ワイドペールST 500L	78,000	85,000
31	7-1758-03	ワイドペールST 800L	100,000	110,000
31	7-1759-01	ワイドペールST350Lキャスター付き	65,000	70,000
31	7-1759-02	ワイドペールST500Lキャスター付き	83,000	90,000
31	7-1759-03	ワイドペールST800Lキャスター付き	105,000	115,000
31	5-193-01	ポリバケツ BA5B	700	810
31	5-193-02	ポリバケツ BA5FB (フタ)	250	290
31	5-193-03	ポリバケツ BA10B	1,180	1,360
31	5-193-04	ポリバケツ BA10FB (フタ)	340	400
31	5-193-05	ポリバケツ BA15B	1,620	1,870
31	5-193-06	ポリバケツ BA15FB (フタ)	420	480
31	8-427-01	ダストカート Y-1 大	19,800	24,300
31	8-427-02	ダストカート Y-1 小	15,400	19,000
32	8-9981-11	消臭ゴミ袋30L-S 20枚	600	710
32	8-9981-12	消臭ゴミ袋45L-S 20枚	880	1,040
32	8-9981-61	消臭ゴミ袋30L 100枚入	2,700	3,200
32	8-9981-62	消臭ゴミ袋45L 100枚入	3,900	4,600
32	7-4425-01	業務用レジロールレジロール200300	1,650	1,900
32	7-4425-02	業務用レジロールレジロール230340	1,850	2,200
36	7-5759-01	カロリーメイト メイトB チーズ味	200	210
36	7-5759-02	カロリーメイト カロリー-B フルーツ味	200	210
36	7-5759-03	カロリーメイト チョコB チョコレート味	200	210
40	7-8783-01	トロマドラー	58,000	63,800
41	7-5772-02	ポカリスエット スエツトP パウダー	650	720
41	7-5768-01	南アルプスの天然水 MWL2P	1,480	1,280
44	7-7384-01	クリアプロシエア食事用PEエプロン50枚	750	800
44	7-6266-01	プロシエア食事用PEエプロン 白 50枚	990	1,050
44	7-6266-02	プロシエア食事用PEエプロン 青 50枚	990	1,050
44	7-6266-03	プロシエア食事用PEエプロンピンク50枚	990	1,050
45	8-2594-01	プロシエア使捨食事用エプロン白 百枚	3,150	3,380
45	0-8140-01	デスポエプロンAKW700520 50枚	4,500	4,900
46	7-8803-01	FM-01P フレックスメタルスプーン	1,900	2,100
46	7-8803-02	FM-01Y フレックスメタルスプーン	1,900	2,100
46	7-8803-03	FM-01B フレックスメタルスプーン	1,900	2,100
46	7-8804-01	FM-02P フレックスメタルスプーン	1,900	2,100
46	7-8804-02	FM-02Y フレックスメタルスプーン	1,900	2,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
46	7-8804-03	FM-02B フレックスメタルスプーン	1,900	2,100
46	7-8805-01	FM-03P フレックスメタルスプーン	2,000	2,200
46	7-8805-02	FM-03Y フレックスメタルスプーン	2,000	2,200
46	7-8805-03	FM-03B フレックスメタルスプーン	2,000	2,200
46	7-8806-01	FM-04P フレックスメタルスプーン	2,000	2,200
46	7-8806-02	FM-04Y フレックスメタルスプーン	2,000	2,200
46	7-8806-03	FM-04B フレックスメタルスプーン	2,000	2,200
47	8-7397-01	フレックスシリコンスプーン小FX-01	1,600	1,700
47	8-7397-02	フレックスシリコンスプーン大FX-02	1,800	1,900
47	8-7397-03	フレックスシリコンフォーク大FX-12	1,800	1,900
47	7-2662-01	口あたりやさしいスプーン KU-04P	950	1,000
47	7-2662-02	口あたりやさしいスプーン KU-04Y	950	1,000
47	7-2662-03	口あたりやさしいスプーン KU-04B	950	1,000
47	7-2663-01	口あたりやさしいスプーン KU-05P	1,100	1,200
47	7-2663-02	口あたりやさしいスプーン KU-05Y	1,100	1,200
47	7-2663-03	口あたりやさしいスプーン KU-05B	1,100	1,200
47	7-2664-01	口あたりやさしいスプーン KU-06P	980	1,050
47	7-2664-02	口あたりやさしいスプーン KU-06Y	980	1,050
47	7-2664-03	口あたりやさしいスプーン KU-06B	980	1,050
47	7-2665-01	口あたりやさしいスプーン KU-07P	1,100	1,200
47	7-2665-02	口あたりやさしいスプーン KU-07Y	1,100	1,200
47	7-2665-03	口あたりやさしいスプーン KU-07B	1,100	1,200
47	7-2645-01	口あたりやさしいスプーン KU-01P	600	650
47	7-2645-02	口あたりやさしいスプーン KU-01Y	600	650
47	7-2645-03	口あたりやさしいスプーン KU-01B	600	650
47	7-2646-01	口あたりやさしいスプーン KU-02P	650	700
47	7-2646-02	口あたりやさしいスプーン KU-02Y	650	700
47	7-2646-03	口あたりやさしいスプーン KU-02B	650	700
47	7-2647-01	口あたりやさしいスプーン KU-03P	850	900
47	7-2647-02	口あたりやさしいスプーン KU-03Y	850	900
47	7-2647-03	口あたりやさしいスプーン KU-03B	850	900
49	7-8808-01	TK-01 つぶしっ子	580	650
51	7-3788-01	すくい易いお皿	1,500	1,600
56	7-5973-01	自動おしぼり機 XZ1	51,000	53,000
56	7-5973-11	自動おしぼり機専用おしぼりロール(薄手)	900	930
56	7-5973-12	自動おしぼり機専用おしぼりロール(厚手)	900	930
56	7-5973-51	自動おしぼり機用おしぼりロール薄手 大箱	19,800	20,500
56	7-5973-52	自動おしぼり機用おしぼりロール厚手 大箱	19,800	20,500
56	7-8031-01	おしぼり機架台	32,000	35,000
58	0-9518-01	吸いとる歯ブラシ 3本セット	2,300	2,500
58	8-6678-01	ピンキーサクションスワブ30本入	2,970	3,600
59	7-6078-01	歯ブラシ 170mm	2,100	2,280
71	7-4323-01	ディスポ開口器Sタイプ 10個	500	540
71	7-4323-02	ディスポ開口器Mタイプ 10個	550	590
71	7-4323-03	ディスポ開口器Lタイプ 10個	600	640
71	8-7924-03	オーラルバイト・スリム 5本入	1,900	2,200
72	8-6796-01	サリババイトブロックSサイズ 2個	7,800	10,000
72	8-6796-02	サリババイトブロックMサイズ 2個	8,000	11,000
72	8-1021-01	スケーラ	730	810
73	7-4321-01	プロシエア入れ歯ケースPDB-W	160	170
73	7-4414-01	入れ歯ケースDN-W	120	130
75	8-2238-01	洗髪槽 ブルー	4,700	5,100
75	8-2238-11	洗髪槽用ジャバラホースSB110145	800	1,000
77	7-6287-01	EC125T プロシエア耳カバー 百枚	980	1,100
81	0-8074-02	マット付UシートシャワーいすHS4273	13,500	15,100
81	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
81	8-7234-01	シャワー椅子 HS4214	9,600	10,700
81	8-7234-02	シャワー椅子 HS4215	10,000	11,200
81	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
81	7-8336-01	FSC-100 折りたたみシャワー椅子	12,800	13,500
81	7-8336-11	折りたたみシャワー椅子交換用ゴム	580	610
81	0-8073-01	シャワーいす ひじ掛けタイプHS4510	18,500	20,700
81	0-8073-02	シャワーいす ひじ掛けタイプHS4520	18,500	20,700
81	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
81	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
81	0-8070-01	回転シャワーいす HS4335	23,000	25,700
81	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
83	7-3960-01	シャワーいすCAA-0101	17,700	18,600
83	7-3960-02	シャワーいすCAA-0201	15,700	16,500
83	7-3960-05	シャワーいすCAT-0201	33,900	35,600
83	7-3961-01	シャワーいすCAA-0101 AJ付	20,200	21,300
83	7-3961-02	シャワーいすCAA-0201 AJ付	18,200	19,200
83	7-3961-05	シャワーいすCAT-0201 AJ付	36,400	38,300
84	0-8072-01	コンフォートシャワーキャリアHT6613	62,000	69,200
84	0-8072-02	コンフォートシャワー椅子RHT6130	60,000	67,000
84	0-8072-11	コンフォートシャワーキャリアHS9121	2,150	2,300
84	0-8072-12	コンフォートシャワー椅子RHS9120	2,000	2,100
84	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
86	8-6371-01	入浴椅子KS12 グリーン	113,300	103,000
86	8-6371-02	入浴椅子KS12 イエロー	113,300	103,000
86	0-6663-01	入浴椅子 KS2 レッド	81,000	93,800
86	0-6663-02	入浴椅子 KS2 イエロー	81,000	93,800
91	63-6542-32	CKA-Y23 たちあっぷⅡ浴室用	134,800	141,600
91	63-6542-33	CKA-Y24 たちあっぷⅡ浴室用	109,800	115,300
92	7-4852-01	滑り止めマットSK002 イエロー	4,700	5,000
92	7-4852-02	滑り止めマットSK002 グリーン	4,700	5,000
92	0-8065-03	クリーンバスマット M-B	3,400	3,500
93	0-4482-01	すべり止めマット	7,900	8,400
95	9-115-01	ジョイントスノコ 600-0010	4,500	4,800
96	8-5909-01	入浴介助エプロン ピンク	3,200	3,400
96	8-5909-02	入浴介助エプロン ブルー	3,200	3,400
97	7-3078-01	軽量ストレッチ防水エプロンブルー	4,000	4,200
97	7-3078-02	軽量ストレッチ防水エプロンラベンダー	4,000	4,200
97	2-7682-01	防水エプロン E4100-0	2,800	2,850
97	2-7682-02	防水エプロン E1501-0	2,300	2,350
98	8-7932-23	Pitatto(ピタット)Ⅲサンダル S	4,500	4,900
98	8-7932-22	Pitatto(ピタット)Ⅲサンダル M	4,500	4,900
98	8-7932-21	Pitatto(ピタット)Ⅲサンダル L	4,500	4,900
101	0-6040-01	ボート型湯温計 ブルー	750	790
101	0-6040-02	ボート型湯温計 ピンク	750	790
107	8-3863-01	ミニ折りたたみベッドOTB-MN	19,900	27,650
107	8-9914-01	折りたたみベッドRLV-80	24,500	26,300
107	7-8564-01	LHC-100RD-H9 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8564-02	LHC-100RD-K3 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8564-03	LHC-100RD-S7 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8564-04	LHC-100RD-M6 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8565-01	LHC-100LD-H9 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8565-02	LHC-100LD-K3 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8565-03	LHC-100LD-S7 ソファベッド	238,800	262,700
107	7-8565-04	LHC-100LD-M6 ソファベッド	238,800	262,700
109	7-7740-01	PL-Dブルー スリム防水シーツ	2,200	2,300
109	7-3072-01	パイル防水シーツブルーP	1,900	2,000
109	7-3072-02	パイル防水シーツクリームP	1,900	2,000
110	8-8346-01	使い捨て防水シーツFYL-15	1,500	1,380
110	8-8346-02	使い捨て防水シーツFYL-30	2,800	2,250
110	8-8346-03	使い捨て防水シーツTSS-S4	880	750
110	8-8346-04	使い捨て防水シーツTSS-S8	1,500	1,200
110	8-8346-05	使い捨て防水シーツTSS-M3	880	750

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
110	8-8346-06	使い捨て防水シートTSS-M8	1,850	1,610
110	8-8346-07	使い捨て防水シートTSS-L2	880	750
110	8-8346-08	使い捨て防水シートTSS-L8	2,800	2,250
110	0-8142-01	耐水ベッドシートKW138081 10枚	2,700	3,000
111	7-5422-01	全身用パイル防水シート	4,500	4,700
116	8-9562-21	ムーブボード MV-ST	38,000	41,000
118	7-8024-01	43040 ロータリークッション	8,000	8,500
121	8-5706-01	クッションマットF-154-6(ブルー)	9,300	9,800
121	8-5706-02	クッションマットF-154-6(グレー)	9,300	9,800
121	8-5707-01	クッションマット F-154-12ブルー	18,700	19,700
121	8-5707-02	クッションマット F-154-12グレー	18,700	19,700
121	8-8567-01	クッションマットF-154-15 ブルー	23,100	24,300
121	8-8567-02	クッションマットF-154-15 グレー	23,100	24,300
121	0-6620-01	オーバーテーブル昇降ネジ止 HP1030	16,800	18,800
121	0-6620-02	オーバーテーブル昇降ネジ止 HP1060	17,000	19,000
124	7-1308-01	ドムスエアーマットDomus3+マット5	98,000	105,000
124	0-8148-21	ドムスエアーマットDomus3+マット4	58,000	62,300
125	7-1230-01	エアーマットNVA-100	29,800	32,000
125	7-1231-01	エアーマットNVA-200	35,800	37,000
125	7-1232-01	エアーマットNVA-300	52,800	56,300
129	8-6619-01	ナーセントメディカルパット20	4,200	4,300
129	8-6619-02	ナーセントメディカルパット40	6,600	6,800
129	8-6619-03	ナーセントメディカルパット50	8,800	9,000
129	8-6619-04	ナーセントメディカルパット70	10,500	11,000
129	8-6619-05	ナーセントメディカルパットスワロー	7,200	7,500
129	8-6699-03	ナーセントパットA 3点セット	25,000	26,000
129	8-6699-02	ナーセントパットA 2点セット	12,600	13,200
129	8-6699-01	ナーセントパットL50	8,200	8,500
129	7-5367-01	ナーセントパット(防水)3点セット	25,000	26,000
129	7-5367-02	ナーセントパット(防水)2点セット	12,600	13,200
129	7-5367-03	ナーセントパット(防水)L50	8,200	8,500
132	8-8259-11	体位固定クッション SRP602515S	7,000	7,500
132	8-8259-12	体位固定クッション SRP602515M	7,500	8,000
132	8-8259-13	体位固定クッション SRP602515L	8,000	8,600
134	7-4338-01	アンクルクッションF-432797-L	6,800	7,100
136	8-2598-03	プロシエやわらか保冷枕ミニミニ 2個	630	670
136	8-2598-01	プロシエやわらか保冷枕 ミニ	570	640
136	8-2598-02	プロシエやわらか保冷枕 レギュラー	980	1,200
136	8-2598-16	やわらか保冷枕ディスポカバー ミニミニ	1,900	2,000
136	8-2598-15	やわらか保冷枕ディスポカバー レギュラー	4,400	4,800
137	7-3603-01	ナビコールドパックレギュラーサイズ	190	200
138	7-4569-11	冷やせるホットパックカバーライト用	610	710
138	7-4569-13	冷やせるホットパックカバーデラックス用	710	800
139	0-8113-01	湯たんぽ 赤	1,650	1,800
139	0-8113-11	湯たんぽ 交換用キャップ	680	800
140	7-5251-01	トルマリンホットパック T-01肩・腰用	9,800	12,500
140	7-5251-02	トルマリンホットパック T-02おなか用	19,200	24,400
140	7-5251-03	トルマリンホットパックT-03ふくらはぎ	47,500	60,500
151	7-7380-01	DS31FS100ディスポソックス50足	4,980	5,400
155	0-7719-12	肘跳上多機能車椅子CM251#36	81,600	93,700
156	7-4329-01	車椅子Fit-ST-M	30,000	32,000
156	8-2914-01	車椅子 NKV22-40SB	35,000	39,600
156	63-4213-31	KV22-40N 車椅子自走式ノーバンク	58,000	68,000
157	7-4330-01	車椅子Fit-AL-M	42,000	44,000
157	7-4330-02	車椅子Fit-ALB-M	45,000	48,000
157	7-4328-01	車椅子Fit-AL	22,800	26,000
157	7-4328-02	車椅子Fit-ALB	25,800	29,000
160	8-2915-01	車椅子 NKV16-40SB	35,000	39,600
160	0-7720-12	肘跳上多機能車椅子CM261#36	81,600	93,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
161	0-7718-11	リクライニング車椅子CM501#36	120,000	127,200
168	7-1611-02	車椅子クッション 5737	17,000	22,000
169	7-1883-01	ゲルファースト ゲルファースト ブルー	14,000	15,000
169	7-1883-02	ゲルファースト ゲルファースト グリーン	14,000	15,000
169	7-1883-04	ゲルファースト ブラック(防水)	15,000	16,000
173	8-7576-01	車椅子用ソフト安全ベルト桃KW00011	8,800	9,400
174	7-5379-01	車椅子車輪カバー 前輪用	3,200	3,800
174	7-5379-02	車椅子車輪カバー 後輪用	5,400	6,900
175	8-6453-01	車いすバッグRB1	6,800	7,000
175	8-6453-03	車いすバッグRB3	6,200	6,600
176	8-6500-21	らくらくあるくんRkun-IV点滴棒	9,800	10,100
178	0-5116-12	歩行補助器アルコ-8型グリップ付	68,000	69,000
179	0-4448-01	ワンタッチ折りたたみ歩行器 HA6006	9,800	10,900
179	0-4448-11	歩行器用交換足ゴム R-041	360	380
184	7-8611-01	FLM-0030 ピッコラ	25,000	30,000
189	0-4405-01	カラーステッキ・1本式 108ブラウン	2,500	2,800
189	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	200	240
189	0-8064-01	Fグリップステッキ PW255	3,300	3,600
189	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	200	240
189	0-5813-01	カラーステッキ 228 グリーン	3,100	3,500
189	0-5813-02	カラーステッキ 228 パープル	3,100	3,500
189	0-5813-03	カラーステッキ 228 ブラウン	3,100	3,500
189	0-5813-04	カラーステッキ 228 ブラック	3,100	3,500
189	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
189	0-4405-02	ステッキ 222	3,800	4,200
189	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
190	7-7547-01	104750 ヒューゴステッキ	3,800	4,200
190	7-7547-02	104751 ヒューゴステッキ	3,800	4,200
190	7-7547-03	104752 ヒューゴステッキ	3,800	4,200
190	7-7547-04	104753 ヒューゴステッキ	3,800	4,200
190	7-7547-05	104754 ヒューゴステッキ	3,800	4,200
190	7-7547-06	104756 ヒューゴステッキ	3,800	4,200
190	0-5814-03	カラーステッキ 570 ブラウン	3,800	4,500
190	0-5814-04	カラーステッキ 570 ブラック	3,800	4,500
190	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
191	0-8063-02	ステッキ ポーチ付き PW589-09	4,100	4,500
191	0-8063-03	ステッキ ポーチ付き PW589-194	4,100	4,500
191	0-8063-05	ステッキ ポーチ付き PW589BR	4,100	4,500
191	0-5813-11	カラーステッキ専用交換ゴム足 222	300	320
191	0-9264-01	ステッキM黒 0401-SO0004	5,850	5,800
191	0-9264-02	ステッキM赤 0401-SO0005	5,850	5,800
191	0-9264-05	ステッキL赤 0401-SO0008	5,850	5,800
191	0-9264-06	ステッキL紫 0401-SO0009	5,850	5,800
191	0-9264-07	ステッキL青 0401-SO0010	5,850	5,800
191	0-1405-02	交換用先端ゴム 10018BL 黒	200	240
191	0-659-04	交換用先端ゴム 10018BR 茶	200	240
191	0-8062-11	交換用先端ゴム PW111-TIP	300	310
191	0-1405-07	交換用先端ゴム 50015BL 黒	170	180
191	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	160	190
194	7-7602-01	Pair手が痛くならないクラッチ 2本	29,800	31,700
194	7-7602-11	手が痛くならないクラッチ 交換用先端ゴム	7,000	7,400
194	7-7602-12	手が痛くならないクラッチ用アームバンド	2,000	2,100
194	8-8586-11	ロフストランド杖 ErgoTech	1,980	2,200
194	8-8576-11	ロフストランドクラッチGrip 2個	1,100	1,200
194	8-8576-12	ロフストランドクラッチBase	300	400
194	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,300	1,400
194	0-837-01	ロフストランドクラッチ HC6012	3,700	4,100
194	0-847-08	交換用先端ゴム 20022GR	160	190
194	0-8061-01	ロフストランドクラッチ 115F-R	4,900	5,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
194	0-8061-11	ロフトランド杖用ゴムPW115-TIP	400	440
196	0-8135-01	ステッキストラップPW-STRAP BK	430	450
196	0-8135-02	ステッキストラップPW-STRAP BR	430	450
207	7-1341-01	転倒予防シューズつま先なし ベージュS	1,600	1,800
207	7-1341-02	転倒予防シューズつま先なし ベージュM	1,600	1,800
207	7-1341-03	転倒予防シューズつま先なし ベージュL	1,600	1,800
207	7-1341-04	転倒予防シューズつま先なし ベージュLL	1,600	1,800
207	7-1341-05	転倒予防シューズつま先なし ベージュ3L	1,600	1,800
207	7-1342-01	転倒予防シューズつま先なし あずきS	1,600	1,800
207	7-1342-02	転倒予防シューズつま先なし あずきM	1,600	1,800
207	7-1342-03	転倒予防シューズつま先なし あずきL	1,600	1,800
207	7-1342-04	転倒予防シューズつま先なし あずきLL	1,600	1,800
207	7-1342-05	転倒予防シューズつま先なし あずき3L	1,600	1,800
207	7-1343-01	転倒予防シューズつま先なし うぐいすS	1,600	1,800
207	7-1343-02	転倒予防シューズつま先なし うぐいすM	1,600	1,800
207	7-1343-03	転倒予防シューズつま先なし うぐいすL	1,600	1,800
207	7-1343-04	転倒予防シューズつま先なし うぐいすLL	1,600	1,800
207	7-1343-05	転倒予防シューズつま先なし うぐいす3L	1,600	1,800
207	7-7402-01	091292 転倒予防シューズ S	1,600	1,800
207	7-7402-02	091293 転倒予防シューズ M	1,600	1,800
207	7-7402-03	091294 転倒予防シューズ L	1,600	1,800
207	7-7402-04	091295 転倒予防シューズ LL	1,600	1,800
207	7-7402-05	091296 転倒予防シューズ 3L	1,600	1,800
207	7-7403-01	091302 転倒予防シューズ S	1,600	1,800
207	7-7403-02	091303 転倒予防シューズ M	1,600	1,800
207	7-7403-03	091304 転倒予防シューズ L	1,600	1,800
207	7-7403-04	091305 転倒予防シューズ LL	1,600	1,800
207	7-7403-05	091306 転倒予防シューズ 3L	1,600	1,800
207	7-1345-11	転倒予防シューズつま先つき ベージュS	1,900	2,100
207	7-1345-12	転倒予防シューズつま先つき ベージュM	1,900	2,100
207	7-1345-13	転倒予防シューズつま先つき ベージュL	1,900	2,100
207	7-1345-14	転倒予防シューズつま先つき ベージュLL	1,900	2,100
207	7-1345-15	転倒予防シューズつま先つき ベージュ3L	1,900	2,100
207	8-9616-11	転倒予防シューズつま先つき あずきS	1,900	2,100
207	8-9616-12	転倒予防シューズつま先つき あずきM	1,900	2,100
207	8-9616-13	転倒予防シューズつま先つき あずきL	1,900	2,100
207	8-9616-14	転倒予防シューズつま先つき あずきLL	1,900	2,100
207	8-9616-15	転倒予防シューズつま先つき あずき3L	1,900	2,100
207	8-2522-11	転倒予防シューズつま先つき うぐいすS	1,900	2,100
207	8-2522-12	転倒予防シューズつま先つき うぐいすM	1,900	2,100
207	8-2522-13	転倒予防シューズつま先つき うぐいすL	1,900	2,100
207	8-2522-14	転倒予防シューズつま先つき うぐいすLL	1,900	2,100
207	8-2522-15	転倒予防シューズつま先つき うぐいす3L	1,900	2,100
207	7-7400-01	091382 転倒予防シューズ S	1,900	2,100
207	7-7400-02	091383 転倒予防シューズ M	1,900	2,100
207	7-7400-03	091384 転倒予防シューズ L	1,900	2,100
207	7-7400-04	091385 転倒予防シューズ LL	1,900	2,100
207	7-7400-05	091386 転倒予防シューズ 3L	1,900	2,100
207	7-7401-01	091392 転倒予防シューズ S	1,900	2,100
207	7-7401-02	091393 転倒予防シューズ M	1,900	2,100
207	7-7401-03	091394 転倒予防シューズ L	1,900	2,100
207	7-7401-04	091395 転倒予防シューズ LL	1,900	2,100
207	7-7401-05	091396 転倒予防シューズ 3L	1,900	2,100
218	0-8128-01	コモド椅子 HT2100	18,200	20,300
218	0-8128-11	コモド椅子用交換バケツ HT0020	1,150	1,200
218	0-6629-11	先端ゴム足(HSシリーズ用)HS9010	580	620
218	0-1405-13	便器椅子・歩行器用脚ゴムHA9010灰色	370	390
218	0-1405-13	便器椅子・歩行器用脚ゴムHA9010灰色	370	390
225	8-9567-01	差込便器NBP-81W	1,030	1,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
225	0-8110-02	ベッドパン 差込式 H103-10	800	900
225	0-8733-01	透明尿器 男尿器 02811150	550	600
225	0-8733-02	透明尿器 女尿器 02812150	630	700
225	8-4948-11	尿器男性用	750	790
225	8-4948-12	尿器女性用	750	790
225	0-361-24	ポリ尿器(女尿器) 1000ml	780	880
244	8-5911-11	AS2632 ナビエアータオル	28,600	30,700
248	7-8350-01	ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚	540	630
248	7-8350-02	ソフトサージカルマスク ブルー 50枚	540	630
248	7-8350-51	ソフトサージカルマスクホワイトCS60箱	23,500	34,200
248	7-8350-52	ソフトサージカルマスク ブルーCS60箱	23,500	34,200
248	8-5941-01	快適フェイスマスク NV206 25枚	4,100	4,600
249	7-6265-01	プロシエアエプロン 白 30枚	2,600	2,700
249	7-6265-02	プロシエアエプロン スカイブルー 30枚	2,600	2,700
249	7-6264-01	プロシエアエプロン 白 30枚	2,500	2,700
249	7-6264-02	プロシエアエプロン スカイブルー 30枚	2,500	2,700
249	0-9865-01	ナビロールエプロン(袖付き)青 50枚	5,900	6,300
249	0-9865-02	ナビロールエプロン(袖付き)透明 50枚	5,900	6,300
249	8-4400-01	プロシエア 超エコPEエプロン白 50枚入	550	640
249	8-4400-51	超エコPEエプロン ホワイト 12箱入	6,000	6,920
249	8-8782-01	プロシエアガードエプロン標準パック 百枚	1,200	1,370
249	8-8782-11	プロシエア ガードエプロン 6箱入	6,500	7,400
250	8-5001-11	半ラミネガウンCGPPE35黄50枚	11,000	12,000
250	8-5969-01	ノンスキッドシューカバー ホワイト 百枚	3,090	3,400
251	8-9956-11	ナビロール医療ニトリル手袋 L 100枚	1,400	1,500
251	8-9956-12	ナビロール医療ニトリル手袋 M 100枚	1,400	1,500
251	8-9956-13	ナビロール医療ニトリル手袋 S 100枚	1,400	1,500
251	8-9956-14	ナビロール医療ニトリル手袋 SS 百枚	1,400	1,500
251	8-9956-51	ナビ医療ニトリル手袋 L 1000枚	11,200	13,500
251	8-9956-52	ナビ医療ニトリル手袋 M 1000枚	11,200	13,500
251	8-9956-53	ナビ医療ニトリル手袋 S 1000枚	11,200	13,500
251	8-9956-54	ナビ医療ニトリル手袋 SS 1000枚	11,200	13,500
251	0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	390	420
251	0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	390	420
251	0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	390	420
252	8-2587-01	ポリエチレン手袋エンボス無 L 200枚	400	430
252	8-2587-02	ポリエチレン手袋エンボス無 M 200枚	400	430
252	8-2587-03	ポリエチレン手袋エンボス無 S 200枚	400	430
252	8-9970-01	ナビロール手袋指先エコパウダー付L 百枚	910	970
252	8-9970-02	ナビロール手袋指先エコパウダー付M 百枚	910	970
252	8-9970-03	ナビロール手袋指先エコパウダー付S 百枚	910	970
252	8-9970-04	ナビロール手袋指先エコパウダー付SS百枚	910	970
252	8-9971-01	ナビロール手袋指先エコパウダー無L 百枚	1,400	1,500
252	8-9971-02	ナビロール手袋指先エコパウダー無M 百枚	1,400	1,500
252	8-9971-03	ナビロール手袋指先エコパウダー無S 百枚	1,400	1,500
252	8-9971-04	ナビロール手袋指先エコパウダー無SS百枚	1,400	1,500
252	6-937-04	腕カバー付き厚手No. 140LVlt1双	1,080	1,160
252	6-937-02	腕カバー付き厚手No. 140MPnk1双	1,080	1,160
252	7-6267-01	プロSポリエチレンシューズカバー白 百枚	2,600	2,700
252	7-6267-02	プロSポリエチレンシューズカバー青 百枚	2,600	2,700
253	7-1268-03	プロシエア注射針回収ボックスN1	210	220
253	7-1268-01	注射針廃棄ボックスN2	330	350
253	7-1268-02	注射針廃棄ボックスN4	530	560
253	7-1268-53	プロシエア注射針回収ボックスN1 48個	8,600	9,000
253	7-1268-61	注射針回収ボックスN2ケース24入	6,700	7,100
253	7-1268-62	注射針回収ボックスN4ケース24入	11,000	11,500
253	8-7221-31	ディスポ針ボックス 黄色 1L	190	200
253	8-7221-02	ディスポ針ボックス 黄色 3L	410	430
253	8-7221-03	ディスポ針ボックス 黄色 5L	600	630

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
253	8-7221-04	ディスポ針ボックス 黄色 7L	800	840
253	8-7221-41	ディスポ針ボックス 赤色 1L	190	200
253	8-7221-42	ディスポ針ボックス 赤色 3L	410	430
253	8-7221-43	ディスポ針ボックス 赤色 5L	600	630
253	8-7221-51	ディスポ針ボックス黄1Lケース販売60個	10,200	10,900
253	8-7221-22	ディスポ針ボックス3Lケース販売 48個	17,600	18,500
253	8-7221-23	ディスポ針ボックス5Lケース販売 32個	15,000	16,000
253	8-7221-24	ディスポ針ボックス黄色7Lケース 24個	18,500	19,500
254	7-6176-01	ナノフィール CNF-M1800D	580,000	615,000
254	7-6176-02	ナノフィール CNF-M1800D-L	595,000	630,000
261	7-1084-01	おうとくりん防護品キット	590	610
261	7-1084-02	おうとくりん吸収シート入り	920	960
262	8-9946-01	残留塩素測定用試薬rapid 50錠	600	660
262	8-9946-02	残留塩素測定用試薬rapid 100錠	1,100	1,210
262	8-9946-03	残留塩素測定用試薬rapid 250錠	2,500	2,750
262	8-9946-04	残留塩素測定用試薬rapid 1000錠	10,000	11,000
262	2-5975-12	ラビッドDPD試薬Ⅱ(分包) 百包	2,200	2,300
263	63-5532-11	O-291WT ポータブル温湿度計 白	2,100	1,960
263	1-1752-01	温湿度計A-230-W	1,700	1,930
263	1-1752-02	温湿度計A-230-P	1,700	1,930
263	1-1752-03	温湿度計A-230-B	1,700	1,930
264	61-0477-95	デジタル温湿度計 PC-7980GTI	3,800	4,000
264	61-9940-16	O-319DW アナログ温湿度計	1,400	1,550
264	61-9940-17	O-319NW アナログ温湿度計	1,400	1,550
269	7-7158-01	2245 ライト付き耳かき	22,000	25,000
270	7-8008-01	ASHL706プロSサージテープ 12巻	1,200	1,260
270	7-8008-02	ASHL707プロSサージテープ 24巻	1,980	2,080
270	7-8008-03	ASHL708プロシェアサージテープ6巻	1,200	1,260
270	7-8008-04	ASHL709プロSサージテープ 12巻	1,980	2,080
270	8-5967-01	PSサージテープ ASHL506 24巻	990	1,040
270	8-5967-02	PSサージテープ ASHL507 12巻	990	1,040
271	8-5968-01	PSポアテープ ASHL606 24巻	1,470	1,540
271	8-5968-02	PSポアテープ ASHL607 12巻	1,470	1,540
271	8-5968-03	プロシェアポアテープ ASHL608	1,470	1,540
276	8-5965-01	ドレッシングロール AS5010	1,470	1,540
276	8-5965-02	ドレッシングロール AS7510	2,100	2,200
276	8-5965-03	ドレッシングロール AS10010	2,730	2,860
276	8-5965-04	ドレッシングロール AS15010	3,780	4,000
280	0-2206-11	ナースバン 小 120枚入	5,900	6,400
280	0-2206-12	ナースバン 大 120入	7,800	8,300
284	0-1400-21	聴診器(外バネタイプ) ダブル グレー	1,510	1,570
284	0-1401-21	聴診器(外バネタイプ) シングル グレー	1,200	1,270
285	7-3414-01	バイタルナビ聴診器ネイビーブルー	4,200	4,500
285	7-3414-02	バイタルナビ聴診器パープル	4,200	4,500
285	7-3414-03	バイタルナビ聴診器ロイヤルブルー	4,200	4,500
285	7-3414-04	バイタルナビ聴診器フォレストグリーン	4,200	4,500
285	7-3414-05	バイタルナビ聴診器ピンク	4,200	4,500
285	7-3414-06	バイタルナビ聴診器レッド	4,200	4,500
285	7-3414-07	バイタルナビ聴診器グレー	4,200	4,500
285	7-3414-08	バイタルナビ聴診器ブラック	4,200	4,500
285	7-3414-09	バイタルナビ聴診器ネオンイエロー	4,200	4,500
285	7-3414-10	バイタルナビ聴診器ネオンオレンジ	4,200	4,500
285	7-8453-01	VNP-01 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
285	7-8453-02	VNP-02 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
285	7-8453-03	VNP-03 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
285	7-8453-04	VNP-04 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
285	7-8453-05	VNP-05 バイタルナビ聴診器	6,500	6,950
285	7-8454-01	VNP-01 聴診器ダイヤフラムリング	200	310
285	7-8454-02	交換用ダイヤフラムリングVNP-02	200	310

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
285	7-8454-03	交換用ダイヤフラムリングVNP-03	200	310
285	7-8454-04	交換用ダイヤフラムリングVNP-04	200	310
285	7-8454-05	交換用ダイヤフラムリングVNP-05	200	310
285	7-8455-01	VNP-01 聴診器交換用ベルリング	200	310
285	7-8455-02	聴診器交換用ベルリングVNP-02	200	310
285	7-8455-03	聴診器交換用ベルリングVNP-03	200	310
285	7-8455-04	聴診器交換用ベルリングVNP-04	200	310
285	7-8455-05	聴診器交換用ベルリングVNP-05	200	310
285	7-8453-11	交換用ソフトイヤピース小(グレー) 2個	900	1,000
285	7-8453-12	交換用ソフトイヤピース大(グレー) 2個	900	1,000
285	7-8453-13	バイタルナビ聴診器 交換用ダイヤフラム	200	270
286	8-7092-01	バイタルナビ アネロイド血圧計 ネイビーB	8,200	9,200
286	8-7092-02	バイタルナビ アネロイド血圧計 グレー	8,200	9,200
286	8-7092-03	バイタルナビ アネロイド血圧計 マゼンタ	8,200	9,200
286	8-7092-04	バイタルナビ アネロイド血圧計 ブラック	8,200	9,200
286	8-7092-05	バイタルナビ アネロイド血圧計 ピンク	8,200	9,200
286	8-7092-06	バイタルナビ アネロイド血圧計 スカイB	8,200	9,200
286	8-7092-07	バイタルナビ アネロイド血圧計 小児用	8,200	9,200
286	8-7092-11	バイタルナビ用ジッパーケースBA02	600	650
286	8-7093-01	バイタルナビ血圧計LFネイビーブルー	9,200	10,200
286	8-7093-02	バイタルナビ血圧計LFグレー	9,200	10,200
286	8-7093-03	バイタルナビ血圧計LFマゼンタ	9,200	10,200
286	8-7093-04	バイタルナビ血圧計LFブラック	9,200	10,200
286	8-7093-05	バイタルナビ血圧計LFピンク	9,200	10,200
286	8-7093-06	バイタルナビ血圧計LFスカイブルー	9,200	10,200
286	8-7093-07	バイタルナビ血圧計LF小児スカイブルー	9,200	10,200
286	8-7092-11	バイタルナビ用ジッパーケースBA02	600	650
286	8-7098-01	血圧計用カフセットLF紺セット	2,000	2,100
286	8-7098-02	血圧計用カフセットLF灰セット	2,000	2,100
286	8-7098-03	血圧計用カフセットLF赤セット	2,000	2,100
286	8-7098-04	血圧計用カフセットLFブラックセット	2,000	2,100
286	8-7098-05	血圧計用カフセットLFピンクセット	2,000	2,100
286	8-7098-06	血圧計用カフセットLF青セット	2,000	2,100
286	8-7098-07	血圧計用カフセットLF小児青セット	2,000	2,100
286	8-7097-01	血圧計用カフセットLB紺セット	1,700	1,800
286	8-7097-02	血圧計用カフセットLB灰セット	1,700	1,800
286	8-7097-03	血圧計用カフセットLB赤セット	1,700	1,800
286	8-7097-04	血圧計用カフセットLBブラックセット	1,700	1,800
286	8-7097-05	血圧計用カフセットLBピンクセット	1,700	1,800
286	8-7097-06	血圧計用カフセットLB青セット	1,700	1,800
286	8-7097-07	血圧計用カフセットLB小児青セット	1,700	1,800
286	8-7096-01	血圧計用ブラダーLB成人用	650	710
288	7-6245-01	バイタルナビ水銀フリー血圧計NV3320	8,000	9,500
288	7-7851-01	ML-VP バイタルポーチ	3,200	3,900
289	8-7011-01	上腕式電子血圧計 BM-200WT	5,000	5,250
289	8-7011-12	ACアダプター AD-801	2,200	2,310
294	8-6861-01	手首式電子血圧計 BM-100WT	4,000	4,270
294	8-6861-02	手首式電子血圧計 BM-100BK	4,000	4,270
296	8-6863-01	電子体温計 TO-102WT	990	1,040
296	8-6863-02	電子体温計 TO-102PK	990	1,040
297	7-4902-01	電子体温計 MT550	1,480	1,570
298	7-7576-01	NC200 非接触式体温計	8,000	8,450
302	7-8732-01	Do-HLED-01 LEDライト	8,000	3,800
302	7-7843-01	ロングホワイト ナビスプッシュライト	1,200	1,400
302	7-7843-02	ロングピンク ナビスプッシュライト	1,200	1,400
302	7-7843-03	ロンググリーン ナビスプッシュライト	1,200	1,400
302	7-7843-04	ショートホワイト ナビスプッシュライト	1,000	1,200
302	7-7843-05	ショートピンク ナビスプッシュライト	1,000	1,200
302	7-7843-06	ショートグリーン ナビスプッシュライト	1,000	1,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
302	0-9271-31	ソフトLEDアルカプッシュライト交換電球	300	340
302	0-9272-21	ソフトLEDアルカトータライトシルバー	900	1,000
302	0-9272-22	ソフトLEDアルカトータライト ブルー	900	1,000
302	0-9272-23	ソフトLEDアルカトータライト ピンク	900	1,000
302	0-9272-24	ソフトLEDアルカトータライト レッド	900	1,000
302	0-9272-25	ソフトLEDアルカトータライトホワイト	900	1,000
302	0-9272-26	ソフトLEDアルカトータライトブラック	900	1,000
302	0-9272-27	ソフトLEDアルカトータライトグリーン	900	1,000
302	0-9272-28	ソフトLEDアルカトータライトイエロー	900	1,000
302	0-9272-31	ソフトLEDアルカトータライト交換電球	300	340
302	0-9271-21	ソフトLEDアルカプッシュライトシルバー	1,000	1,050
302	0-9271-22	ソフトLEDアルカプッシュライト ブルー	1,000	1,050
302	0-9271-23	ソフトLEDアルカプッシュライト ピンク	1,000	1,050
302	0-9271-24	ソフトLEDアルカプッシュライト レッド	1,000	1,050
302	0-9271-25	ソフトLEDアルカプッシュライトホワイト	1,000	1,050
302	0-9271-26	ソフトLEDアルカプッシュライトブラック	1,000	1,050
302	0-9271-27	ソフトLEDアルカプッシュライトグリーン	1,000	1,050
302	0-9271-28	ソフトLEDアルカプッシュライトイエロー	1,000	1,050
302	0-9271-31	ソフトLEDアルカプッシュライト交換電球	300	340
302	0-4023-02	高性能ペンライト 替球 (ニッブル球)	530	630
307	0-8149-01	金属身長計 1.5m YS-OC	23,000	24,000
307	0-8149-02	金属身長計 2m YS-OA	27,000	28,000
307	8-3246-11	体重計 BS-180WT	2,600	2,720
307	8-3246-12	体重計 BS-180BK	2,600	2,720
309	0-4588-21	注射台 SH-1N	12,500	15,400
309	0-4588-11	注射台 SH-1交換用マクラ	2,000	2,400
309	0-4387-01	駆血帯(ドイツ製) 500140 ミント	1,450	1,530
309	0-4387-02	駆血帯(ドイツ製) 500130 ピンク	1,450	1,530
310	7-1192-01	プロシエカラフルターニケット巻きB	800	860
310	7-1192-02	プロシエカラフルターニケット巻きG	800	860
310	7-1192-03	プロシエカラフルターニケット巻きP	800	860
310	8-4172-01	I. VスタンドHP2090-B	8,800	9,800
310	8-4172-02	I. VスタンドHP2090-P	8,800	9,800
310	8-4172-03	I. VスタンドHP2090-S	8,800	9,800
310	8-2256-11	フック交換型イルリガードル台2-4タイプ	11,800	12,600
311	7-7833-01	JIV-2FS イルリガートルスタンド	19,800	22,800
311	7-7833-02	JIV-4FS イルリガートルスタンド	20,800	24,000
311	0-4585-11	イルリガードル台用グリップ G-GN	4,400	4,800
311	0-4585-12	ガードル台グリップ ステンレス型	4,400	4,800
311	0-4585-13	ガードル台グリップ ピンク	4,400	4,800
311	0-4585-14	ガードル台グリップ イエロー	4,400	4,800
311	0-4585-15	ガードル台グリップ グリーン	4,400	4,800
321	7-2395-11	ナビキューブ用 ネブライザーキット	2,000	2,180
321	7-2395-12	ネブライザー 交換用エアホース	900	980
321	7-2395-13	ネブライザー 交換用ACアダプター	2,000	2,180
321	7-5296-01	ナビキューブ用マスク 大人用マスク	700	760
321	7-5296-02	ナビキューブ用マスク 小児用マスク	700	760
322	0-6962-11	ミリコン PROSN-30S	33,000	34,500
322	8-9844-01	超音波ネブライザー KU-200	42,000	44,000
324	8-7201-13	吸引器 ミニックS-II MS2-1400	50,000	52,000
324	8-7201-12	吸引器 ミニックW-II MW2-1400	61,000	63,000
324	8-7201-21	ミニックII・セパII専用架台	22,000	23,000
324	8-7201-11	ミニックDC-II	85,000	90,000
324	8-4774-01	吸引器KS-1000	46,000	48,000
324	8-4774-02	吸引器 KS-1000C	68,000	71,000
325	8-6567-01	吸引 吸入器セパDCII NSD21400	105,000	108,000
325	0-9519-11	吸引・吸入両用器 セパーII	71,000	73,000
325	8-7201-21	ミニックII・セパII専用架台	22,000	23,000
325	7-1140-03	吸入用交換部品E7230-NS2	1,900	2,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
325	7-1140-04	吸入用交換部品E3436-MMN	700	800
325	7-1241-01	吸引用交換部品E7234MWD2	7,300	7,800
325	7-1241-02	吸引用交換部品E7235MWD2	5,000	5,200
325	7-1241-03	吸引用交換部品E7226MS2	5,000	5,200
325	7-1241-04	吸引用交換部品E7241MWD2	2,800	3,000
325	7-1241-05	吸引用交換部品E7236MWD2	2,500	2,600
325	7-1241-06	吸引用交換部品D7303MS2	1,400	1,500
325	7-1241-07	吸引用交換部品E7239MWD2	8,000	8,500
325	7-1241-08	吸引用交換部品D7305MS2	500	600
325	7-1241-09	吸引用交換部品D7304MS2 5入	1,700	1,800
325	7-1241-11	吸引用交換部品D7310NS2	800	900
325	7-1241-12	吸引用交換部品E7237MWD2 5個	2,200	2,300
325	7-1241-13	吸引用交換部品E7238MWD2 5個	1,500	1,600
325	7-1241-14	吸引用交換部品D7321MWD2	700	800
325	7-1241-15	吸引用交換部品D7319MWD2	1,500	1,600
325	7-1241-16	吸引用交換部品D7318MWD2 5個	1,000	1,100
325	7-1241-17	吸引用交換部品D7320MWD2 5個	1,000	1,100
325	7-1241-18	吸引用交換部品D7317MWD2	4,000	4,400
326	0-6229-21	パワーキャリアⅡ CPS2-2800	148,000	153,000
326	7-1241-18	吸引用交換部品D7317MWD2	4,000	4,400
326	0-6229-32	頭部一式E7245-CPS2フロート付	8,000	8,400
326	0-6229-33	頭部一式E7247-CPS2フロート無	5,000	5,200
326	0-6229-41	パワーキャリアⅡ専用架台(Tタイプ)	30,000	31,500
330	8-6566-01	大型吸引器TAF-3000SD	200,000	220,000
330	0-6966-01	壁掛吸引器 WS-1400(P型)ピンク	35,000	38,000
330	0-6966-02	壁掛吸引器 WS-1400(P型)ブルー	35,000	38,000
330	0-6966-03	壁掛吸引器 WS-1400(S型)ピンク	35,000	38,000
330	0-6966-04	壁掛吸引器 WS-1400(S型)ブルー	35,000	38,000
331	7-7706-01	MS カテ収納ボックス	3,800	3,900
333	0-3333-11	酸素ボンベ車 CFM	7,800	8,300
334	7-3608-01	プロシエ潤滑ジェルPSJ-5 100個	5,000	5,800
335	8-3575-01	導尿バック3S-83007TEN 10枚	2,100	2,400
335	8-3576-11	導尿バック 3S-85003FIVE	2,400	2,700
337	8-3945-11	採尿バッグカバー-SBC1	1,800	1,900
337	8-3945-02	採尿バッグカバー-SBC2	1,800	1,900
343	8-1050-01	眼科ピンセット 無鉤	1,450	1,550
343	8-1050-02	眼科ピンセット 有鉤	1,450	1,550
344	0-4005-01	膿盆 M-18-20 200×30	460	560
344	0-4005-02	膿盆 M-18-21 210×30	540	640
344	0-4005-03	膿盆 M-18-22 220×40	640	720
344	0-4005-04	膿盆 M-18-24 240×40	1,000	1,100
344	0-4005-05	膿盆 M-18-27 270×45	1,400	1,560
344	0-4005-06	膿盆 M-18-30 300×55	1,840	2,100
344	0-4005-07	膿盆 M-18-33 330×60	2,900	3,200
344	0-4005-08	膿盆 M-18-36 360×65	3,400	3,900
344	0-4005-09	膿盆 M-18-40 400×65	4,600	5,200
347	7-5805-01	LEDろうそく 100mm	1,380	1,570
347	7-5806-01	LED線香 1本立て	1,900	2,160
347	7-5807-01	六具足瀬戸セット	2,700	3,070
347	7-5808-01	枕机 一段600	1,500	1,710
347	7-5808-02	枕机 二段600	3,350	3,790
347	7-5808-03	枕机 二段750	3,900	4,410
347	7-5808-04	枕机 三段600	5,350	6,100
347	7-5808-05	枕机 三段750	6,200	7,020
356	7-7733-01	USN90 爪きり	550	590
356	7-4318-01	ニッパー式爪きりTMK-125	1,580	1,700
356	8-7755-02	YT-22 爪切り	2,200	2,450
357	7-4868-01	爪やすりTMY-100	350	380
357	8-2002-01	爪やすり 1K700GT	2,900	3,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
357	8-2002-02	爪やすり 1K700G	1,200	1,300
358	7-7732-01	USN90 コーンカッター	1,200	1,300
358	7-7732-11	コーンカッター用替刃 10枚	380	400
364	8-7224-01	薬磨り潰し HA4132	1,000	1,070
364	0-8153-01	お薬どうぞ	700	750
368	8-3578-01	ディスポ靴下 フリー 50足入	3,100	3,400
368	8-2590-01	プロシエア使捨スリッパエコノミ 100足	6,000	7,000
368	8-2590-02	プロシエア使捨スリッパスタンダード 50足	5,000	5,900
372	7-6763-01	抗菌ノーブル ブラウン スリッパ	650	700
372	7-6763-02	抗菌ノーブル グリーン スリッパ	650	700
372	7-6763-03	抗菌ノーブル ブルー スリッパ	650	700
372	7-6763-51	抗菌ノーブル ブラウン 6足 スリッパ	3,600	3,750
372	7-6763-52	抗菌ノーブル グリーン 6足 スリッパ	3,600	3,750
372	7-6763-53	抗菌ノーブル ブルー6足 スリッパ	3,600	3,750
372	7-2947-11	サンコークロックス205619白22cm	3,800	4,500
372	7-2947-12	サンコークロックス205619白23cm	3,800	4,500
372	7-2947-13	サンコークロックス205619白24cm	3,800	4,500
372	7-2947-14	サンコークロックス205619白25cm	3,800	4,500
372	7-2947-15	サンコークロックス205619白26cm	3,800	4,500
372	7-2947-16	サンコークロックス205619白27cm	3,800	4,500
372	7-2947-17	サンコークロックス205619白28cm	3,800	4,500
372	7-2947-18	サンコークロックス205619白29cm	3,800	4,500
372	7-2947-19	サンコークロックス205619白30cm	3,800	4,500
372	7-2948-11	サンコークロックス205619黒22cm	3,800	4,500
372	7-2948-12	サンコークロックス205619黒23cm	3,800	4,500
372	7-2948-13	サンコークロックス205619黒24cm	3,800	4,500
372	7-2948-14	サンコークロックス205619黒25cm	3,800	4,500
372	7-2948-15	サンコークロックス205619黒26cm	3,800	4,500
372	7-2948-16	サンコークロックス205619黒27cm	3,800	4,500
372	7-2948-17	サンコークロックス205619黒28cm	3,800	4,500
372	7-2948-18	サンコークロックス205619黒29cm	3,800	4,500
372	7-2948-19	サンコークロックス205619黒30cm	3,800	4,500
373	0-033-01	院内用サンダル女子用 NP-110M	1,300	1,390
373	0-033-02	院内用サンダル女子用 NL-110M	1,300	1,390
373	0-033-04	院内用サンダル NP-110LL ピンク	1,300	1,390
373	0-033-05	院内用サンダル NL-110LL 水色	1,300	1,390
373	0-034-01	院内用サンダル男子用NB-510L26cm	1,300	1,390
373	0-034-02	院内用サンダル男子用NB-510LL27cm	1,300	1,390
373	0-034-03	院内用サンダル NK-510L カーキ	1,300	1,390
373	0-034-04	院内用サンダル NK-510LL カーキ	1,300	1,390
374	8-5824-11	タイマー TM-28LS	1,900	2,000
374	8-1441-01	デジタルタイマー T-307WT	630	730
375	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,200	3,300
375	8-5915-01	ストップウォッチ PC396	1,150	1,250
375	8-5960-01	ストップウォッチ PC894	1,600	1,700
375	62-9233-85	SW-119BK ストップウォッチ 黒	980	1,250
375	62-9233-86	SW-119PK ストップウォッチ 桃	980	1,250
378	8-2657-11	診察台用枕敷布セットSET-W	6,800	8,100
378	8-2657-12	診察台用枕敷布セットSET-B	6,800	8,100
378	8-2657-13	診察台用枕敷布セットSET-P	6,800	8,100
378	8-2657-11	診察台用枕敷布セットSET-W	6,800	8,100
378	8-2657-12	診察台用枕敷布セットSET-B	6,800	8,100
378	8-2657-13	診察台用枕敷布セットSET-P	6,800	8,100
378	8-7028-01	ディスポ枕カバー青 50枚	2,200	2,400
378	8-7028-02	ディスポ枕カバー白 50枚	2,200	2,400
379	8-5959-01	脱衣カゴワゴン1段式 YBW-1	5,100	5,300
379	8-5959-02	脱衣カゴワゴン1段式 YBW-1C	6,800	7,000
379	8-5959-03	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1G	5,100	5,300
379	8-5959-04	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1CG	6,800	7,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
379	8-5959-05	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1P	5,100	5,300
379	8-5959-06	脱衣カゴワゴン1段式YBW-1CP	6,800	7,000
379	8-5958-02	脱衣カゴワゴン2段式 YBW-2C	7,800	8,100
379	8-5958-03	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2G	6,100	6,400
379	8-5958-04	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2CG	7,800	8,100
379	8-5958-05	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2P	6,100	6,400
379	8-5958-06	脱衣カゴワゴン2段式YBW-2CP	7,800	8,100
379	8-5957-01	脱衣カゴ GDDB-100	850	900
379	8-5957-02	脱衣カゴGDDB-100G	850	900
379	8-5957-03	脱衣カゴGDDB-100P	850	900
380	0-5761-01	衝立(抗菌タイプ)CN-900 ブルー	20,700	22,000
380	0-5761-02	衝立(抗菌タイプ)CN-900 クリーム	20,700	22,000
380	0-5762-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 ブルー	33,700	37,000
380	0-5762-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1800クリーム	33,700	37,000
380	0-5763-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 ブルー	46,900	48,000
380	0-5763-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1845クリーム	46,900	48,000
380	0-5764-01	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 ブルー	48,600	53,500
380	0-5764-02	衝立(抗菌タイプ)CN-2700クリーム	48,600	53,500
380	0-5765-01	衝立(抗菌タイプ)CN-860 ブルー	19,500	20,000
380	0-5765-02	衝立(抗菌タイプ)CN-860 クリーム	19,500	20,000
380	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	10,300	15,500
380	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	10,300	15,500
381	8-8221-04	ナビチェアーⅡNVCⅡ-SRP	32,000	33,000
381	8-8221-05	ナビチェアーⅡNVCⅡ-SRBL	32,000	33,000
382	7-8561-01	LHL-813D-15M7W7 ベッド	364,400	400,900
382	7-8561-02	LHL-813D-15H8F6 ベッド	364,400	400,900
382	7-8561-03	LHL-813D-15F6H8 ベッド	364,400	400,900
382	7-8561-04	LHL-813D-15H8K8 ベッド	364,400	400,900
382	7-8561-05	LHL-813D-15K1Q6 ベッド	364,400	400,900
382	7-8561-06	LHL-813D-15B2A8 ベッド	364,400	400,900
382	7-8562-01	LHL-813D-51M7W7 ベッド	364,400	400,900
382	7-8562-02	LHL-813D-51H8F6 ベッド	364,400	400,900
382	7-8562-03	LHL-813D-51F6H8 ベッド	364,400	400,900
382	7-8562-04	LHL-813D-51H8K8 ベッド	364,400	400,900
382	7-8562-05	LHL-813D-51K1Q6 ベッド	364,400	400,900
382	7-8562-06	LHL-813D-51B2A8 ベッド	364,400	400,900
382	7-7918-01	TBD ナビステリ高圧蒸気滅菌器	320,000	337,000
383	7-4869-01	インジケーターテープIFA12	750	800
383	7-4869-02	インジケーターテープIFA19	900	970
383	7-4869-03	インジケーターテープIFA25	1,100	1,200
383	0-6482-01	丸カスト φ90×75	4,200	5,200
383	0-6482-02	丸カスト φ120×90	4,400	5,400
383	0-6482-03	丸カスト φ150×105	4,600	5,600
383	0-467-01	丸カスト 18 φ180×120	4,800	5,900
383	0-6482-04	丸カスト 21	8,400	10,100
383	0-6482-05	丸カスト 24	8,800	10,700
383	0-467-02	丸カスト 27 φ270×180	9,100	11,000
383	8-2601-11	プロシエ滅菌バッグSPS-1 200枚	530	580
383	8-2601-12	プロシエ滅菌バッグSPS-2 200枚	900	980
383	8-2601-13	プロシエ滅菌バッグSPS-3 200枚	1,200	1,300
383	8-2601-14	プロシエ滅菌バッグSPS-4 200枚	1,750	1,900
383	8-2601-15	プロシエ滅菌バッグSPS-5 200枚	2,600	2,800
383	8-2601-16	プロシエ滅菌バッグSPS-6 200枚	3,800	4,100
383	8-5938-11	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP50	2,000	2,200
383	8-5938-12	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP75	2,700	2,900
383	8-5938-13	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP100	3,500	3,800
383	8-5938-14	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP150	5,500	6,000
383	8-5938-15	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP200	7,400	8,100
383	8-5938-16	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP250	9,300	10,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
383	8-5938-17	プロシエ滅菌ロールバッグ SRP300	11,000	12,000
383	8-5903-01	床頭台 青	19,800	22,000
383	8-5903-02	床頭台 ピンク	19,800	22,000
383	8-1836-11	床頭台 BC30BL	25,500	27,200
383	8-1836-12	床頭台 BC30PK	25,500	27,200
386	7-4114-05	介護用回転椅子 PT-20DK-HR	42,800	44,800
386	7-4114-06	介護用回転椅子 PT-20DK-HL	42,800	44,800
386	7-4114-07	介護用回転椅子 PT-20DK-LR	42,800	44,800
386	7-4114-08	介護用回転椅子 PT-20DK-LL	42,800	44,800
386	8-1990-01	椅子 IRS-150-V ピンク	31,200	33,000
386	8-1990-02	椅子 IRS-150-V ブルー	31,200	33,000
386	8-4492-01	椅子SIRS-150-V ピンク	31,200	33,000
386	8-4492-02	椅子SIRS-150-V ブルー	31,200	33,000
386	8-1994-01	椅子 HPE-150-V オレンジ	37,000	42,500
386	8-1994-02	椅子 HPE-150-V グリーン	37,000	42,500
386	8-1994-03	椅子 HPE-150-V ブルー	37,000	42,500
388	8-1989-01	テーブル TBH-1211R-QBE	88,300	103,000
388	8-1989-02	テーブル TBH-0912-QBE	79,400	93,000
388	8-1989-03	テーブル TBH-1609-QBE	87,800	103,000
388	8-2748-01	昇降テーブル 1890H	106,000	114,500
389	8-6415-11	常温配膳車 COOJCSB30R-SP	362,000	373,000
389	8-6415-12	常温配膳車 COOJCSB36R-SP	382,000	393,000
389	8-6415-13	常温配膳車 COOJCSB42R-SP	395,000	407,000
389	8-6415-14	常温配膳車 COOJCSB48R-SP	404,000	416,000
389	8-6415-15	常温配膳車 COOJCSB54R-SP	421,000	434,000
389	8-6416-11	常温配膳車 COOJCSB30R-CB	362,000	373,000
389	8-6416-12	常温配膳車 COOJCSB36R-CB	382,000	393,000
389	8-6416-13	常温配膳車 COOJCSB42R-CB	395,000	407,000
389	8-6416-14	常温配膳車 COOJCSB48R-CB	404,000	416,000
389	8-6416-15	常温配膳車 COOJCSB54R-CB	421,000	434,000
389	8-2655-01	配膳車 KHC-10	138,000	154,000
389	8-2655-02	配膳車 KHC-20	168,000	197,000
390	8-4863-01	タオルウォーマーSO-H8F-CP S	15,600	17,000
390	8-4863-02	タオルウォーマーSO-H8F-MT S	15,600	17,000
390	8-4863-04	タオルウォーマーSO-H8F-WH S	15,600	17,000
390	8-4863-03	タオルウォーマーSO-H18F-CP L	19,800	21,800
390	8-4863-05	タオルウォーマーSO-H18F-SG L	19,800	22,700
390	0-1023-11	ホットキャビ HC-10UVe	44,000	50,000
390	0-1023-13	ホットキャビ HC-38	58,000	65,000
391	8-7466-01	ストレージステンレスカート CHS-2H	42,000	44,000
391	8-7466-02	ストレージステンレスカート CHS-3H	48,000	50,000
391	8-7466-03	ストレージステンレスカート CHW-2H	52,000	54,000
391	8-7466-04	ストレージステンレスカート CHW-3H	59,000	62,000
391	8-2529-01	ストレージステンカート CHS-2H-P	42,000	44,000
391	8-2529-02	ストレージステンカート CHS-3H-P	48,000	50,000
391	8-2529-03	ストレージステンカート CHW-2H-P	52,000	54,000
391	8-2529-04	ストレージステンカート CHW-3H-P	59,000	62,000
391	8-2530-01	ストレージステンカート CHS-2H-Y	42,000	44,000
391	8-2530-02	ストレージステンカート CHS-3H-Y	48,000	50,000
391	8-2530-03	ストレージステンカート CHW-2H-Y	52,000	54,000
391	8-2530-04	ストレージステンカート CHW-3H-Y	59,000	62,000
391	0-9945-01	エコミー回診車 KSC2	16,900	20,300
391	0-9945-02	エコミー回診車 KWC2	19,200	23,000
391	0-9945-03	エコミー回診車 KSC3	22,300	26,800
391	0-9945-04	エコミー回診車 KWC3	24,900	29,600
391	0-7963-02	スモールワゴン 引き出しなし	16,000	18,000
391	0-7963-01	スモールワゴン 引出しつき	26,000	28,000
392	8-4538-01	スチールワゴンRFWG2-STBL	14,600	16,600
392	8-4538-02	スチールワゴンRFWG2-STPK	14,600	16,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
392	8-4538-03	スチールワゴンRFWG2-STWH	14,600	16,600
392	8-3860-01	メタルポールワゴンMKW-WT3S	4,730	5,010
392	8-3860-02	メタルポールワゴンMKW-WT3M	5,390	5,640
392	8-3860-03	メタルポールワゴンMKW-WT3W	5,940	5,700
392	7-4415-01	キュービータナーカート5・10L用	29,800	32,700
392	7-4415-02	キュービータナーカート18・20L用	29,800	32,600
393	8-7482-04	カルテワゴン20F	35,000	36,000
393	8-7482-01	カルテワゴン 30F	47,900	50,000
393	8-7482-02	カルテワゴン 40F	50,100	52,000
393	8-7482-03	カルテワゴン 60F	63,600	66,000
393	8-7483-01	カルテワゴン 30F-S	53,900	56,000
393	8-7483-02	カルテワゴン 40F-S	56,100	59,000
393	8-7483-03	カルテワゴン 60F-S	69,600	73,000
393	0-4559-41	アルティア救急カート EC-P	127,000	131,000
393	0-4559-42	アルティア救急カート EC-L	127,000	131,000
393	0-4559-43	アルティア救急カート EC-B	127,000	131,000
393	0-4559-44	アルティア救急カート EC-R	127,000	131,000
393	0-4559-11	救急カート 仕切板(小用横)	320	350
393	0-4559-12	救急カート 仕切板(小用縦)	220	250
393	0-4559-15	救急カート 仕切板(大用横)	520	560
393	7-4513-01	救急カートオプションイルリガードルセット	7,000	7,200
395	8-7467-21	オムツ交換車 101C	47,500	50,000
395	8-7467-23	おむつ交換車201CN	76,000	79,000
395	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	6,300	6,600
396	0-8068-01	グリーンストレッチャー FV1010	33,000	36,800
396	8-2252-01	折りたたみ担架 YDC-1A1	25,500	30,000
396	8-2252-12	折りたたみ担架 YDC-1A4H 黒	25,500	27,000
397	7-8951-11	SP1-OA04 AED両用電極パッド	9,800	10,800
398	8-6385-01	ポケットマスクAdsafe4053	2,000	2,230
400	0-9883-01	抑制帯 2520(2本入)	5,600	6,100
400	7-4336-01	抑制帯F-532951	3,700	3,900
402	7-2763-68	ふむナールLW 00127A S108	47,000	48,000
402	7-2763-69	ふむナールLW 00127A S109	47,000	48,000
402	7-2763-65	ふむナールLW 00127A S105	47,000	48,000
402	7-2763-67	ふむナールLW 00127A S107	47,000	48,000
402	7-2764-76	センサふむナールLW00127AS114	51,000	48,000
407	8-4749-21	よべる6900 NRM-6900	45,000	38,000
408	0-5232-21	スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX	235,000	247,000
408	7-7636-01	8-Rホワイト UVクリーンエクセレント	105,000	120,000
408	7-7636-02	8-RオリエンタルチェリーUVクリーン	128,000	145,000
408	7-7636-03	8-Rメイプル UVクリーンエクセレント	128,000	145,000
408	7-7636-04	8-RゼブラウッドライトUVクリーン	128,000	145,000
408	7-7636-05	8-RゼブラウッドダークUVクリーン	128,000	145,000
408	7-7636-06	8-RウォールナットUVクリーン	130,000	147,000
408	7-7636-07	8-Lホワイト UVクリーンエクセレント	108,000	123,000
408	7-7636-08	8-LオリエンタルチェリーUVクリーン	131,000	148,000
408	7-7636-09	8-Lメイプル UVクリーンエクセレント	131,000	148,000
408	7-7636-10	8-LゼブラウッドライトUVクリーン	131,000	148,000
408	7-7636-11	8-LゼブラウッドダークUVクリーン	131,000	148,000
408	7-7636-12	8-LウォールナットUVクリーン	133,000	148,000
408	7-7636-13	10 ホワイト UVクリーンエクセレント	140,000	145,000
408	7-7636-14	10オリエンタルチェリーUVクリーン	168,000	188,000
408	7-7636-15	10 メイプル UVクリーンエクセレント	168,000	188,000
408	7-7636-16	10ゼブラウッドライトUVクリーン	168,000	188,000
408	7-7636-17	10ゼブラウッドダークUVクリーン	168,000	188,000
408	7-7636-18	10ウォールナットUVクリーン	171,000	191,000
408	7-7636-19	16 ホワイト UVクリーンエクセレント	182,000	208,000
408	7-7636-20	16オリエンタルチェリーUVクリーン	218,000	245,000
408	7-7636-21	16 メイプル UVクリーンエクセレント	218,000	245,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
408	7-7636-22	16ゼブラウッドライトUVクリーン	218,000	245,000
408	7-7636-23	16ゼブラウッドダークUVクリーン	218,000	245,000
408	7-7636-24	16ウォールナットUVクリーン	223,000	250,000
409	8-6541-11	5段ポールシェルフ N9005-C	62,000	66,000
409	8-6541-12	5段ポールシェルフ N9005-B	62,000	66,000
409	8-6541-13	5段ポールシェルフ N9005-P	62,000	66,000
409	8-6541-14	5段ポールシェルフ N9005-Y	62,000	66,000
409	8-6541-15	5段ポールシェルフ N9005-G	62,000	66,000
409	8-6542-11	5段ポールシェルフ N12005-C	66,000	70,000
409	8-6542-12	5段ポールシェルフ N12005-B	66,000	70,000
409	8-6542-13	5段ポールシェルフ N12005-P	66,000	70,000
409	8-6542-14	5段ポールシェルフ N12005-Y	66,000	70,000
409	8-6542-15	5段ポールシェルフ N12005-G	66,000	70,000
409	8-6543-11	5段ポールシェルフ N15005-C	70,000	74,000
409	8-6543-12	5段ポールシェルフ N15005-B	70,000	74,000
409	8-6543-13	5段ポールシェルフ N15005-P	70,000	74,000
409	8-6543-14	5段ポールシェルフ N15005-Y	70,000	74,000
409	8-6543-15	5段ポールシェルフ N15005-G	70,000	74,000
409	8-6544-11	5段ポールシェルフ N9005C-C	76,000	82,000
409	8-6544-12	5段ポールシェルフ N9005C-B	76,000	82,000
409	8-6544-13	5段ポールシェルフ N9005C-P	76,000	82,000
409	8-6544-14	5段ポールシェルフ N9005C-Y	76,000	82,000
409	8-6544-15	5段ポールシェルフ N9005C-G	76,000	82,000
409	8-6545-11	5段ポールシェルフ N12005C-C	80,000	86,000
409	8-6545-12	5段ポールシェルフ N12005C-B	80,000	86,000
409	8-6545-13	5段ポールシェルフ N12005C-P	80,000	86,000
409	8-6545-14	5段ポールシェルフ N12005C-Y	80,000	86,000
409	8-6545-15	5段ポールシェルフ N12005C-G	80,000	86,000
409	8-6546-11	5段ポールシェルフ N15005C-C	84,000	90,000
409	8-6546-12	5段ポールシェルフ N15005C-B	84,000	90,000
409	8-6546-13	5段ポールシェルフ N15005C-P	84,000	90,000
409	8-6546-14	5段ポールシェルフ N15005C-Y	84,000	90,000
409	8-6546-15	5段ポールシェルフ N15005C-G	84,000	90,000
410	7-8762-01	N-12 ブルー 傘たて	17,300	18,200
410	7-8762-02	N-12 ピンク 傘たて	17,300	18,200
410	7-8762-03	N-12 ライトグレー 傘たて	17,300	18,200
410	7-8763-01	N-24 ブルー 傘たて	25,000	26,300
410	7-8763-02	N-24 ピンク 傘たて	25,000	26,300
410	7-8763-03	N-24 ライトグレー 傘たて	25,000	26,300
410	7-8764-01	N-36 ブルー 傘たて	29,000	30,500
410	7-8764-02	N-36 ピンク 傘たて	29,000	30,500
410	7-8764-03	N-36 ライトグレー 傘たて	29,000	30,500
410	7-8765-01	N-48 ブルー 傘たて	35,000	36,800
410	7-8765-02	N-48 ピンク 傘たて	35,000	36,800
410	7-8765-03	N-48 ライトグレー 傘たて	35,000	36,800
414	7-3180-12	エアマッサージ器ブーツエクスペンダー両足	4,500	4,800
414	7-3180-13	交換用本体接続エアホース	1,000	1,050
414	7-3180-14	交換用ブーツ接続エアホース	1,400	1,500
416	7-8218-01	CH-360 リハビリマシン関節可動域	280,000	320,000
418	7-5887-01	プチトレサイクル AFB2017R	5,480	5,980
419	7-8313-01	EX8017 バランスウオーク	16,800	19,000
422	8-7834-02	ステップ台H-7346	4,900	5,200
422	7-1969-01	ジョイントステップブロック H-7351	17,400	18,300
423	7-8934-01	H-7449 バランスパッド	6,700	7,300
423	7-8934-02	H-7175 バランスパッド	6,700	7,300
424	7-8914-01	H-7179 折りたたみバランスビーム	10,680	11,800
424	7-8914-02	H-1786 折りたたみバランスビーム	10,680	11,800
424	7-8216-01	CH-10151フィットネスエアーマット	50,000	55,000
424	7-8216-02	CH-10301フィットネスエアーマット	85,000	100,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
424	7-8216-03	CH-20302フィットネスエアーマット	180,000	200,000
424	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,000	3,300
424	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,000	3,300
426	7-1978-01	姿勢矯正フィルムミラー T-1942	48,400	49,400
426	0-7727-11	ボディーボール H7260	3,000	3,600
426	0-7727-12	ボディーボール H7261	3,200	3,800
426	0-7727-13	ボディーボール H7262	4,000	4,800
426	0-7727-14	ボディーボール H7263	4,600	5,600
426	0-7727-15	ボディーボール H7264	6,300	6,800
427	0-8665-01	ストレッチローラー H-7280	6,500	7,000
427	0-8665-02	ストレッチローラーH-7234	3,700	3,800
427	0-8665-03	ストレッチローラーH-7330	2,300	2,400
427	8-4801-01	エクササイズマットH-8085	9,000	9,100
427	0-7656-01	エクササイズマット H7465Bブルー	10,400	11,000
427	0-7656-02	エクササイズマット H7465G 緑	10,400	11,000
427	0-7656-03	エクササイズマット H7465Sシルバー	10,400	11,000
427	0-7656-04	エクササイズマット H7465Vオレンジ	10,400	11,000
427	0-7656-05	エクササイズマット H7465Y 黄	10,400	11,000
427	61-9672-44	T2686 障害物歩行用ハードル	24,000	25,200
427	7-8932-01	B-6009 カラーラバーリングライン	7,500	7,840
427	7-8932-02	B-2700 カラーラバーリングライン	10,000	10,940
427	7-8932-03	B-2705 カラーラバーリングライン	3,200	3,400
428	63-5731-64	HCF-TBFSBULTレーニングバンド	1,260	1,030
429	8-4802-04	ピラティスボール H-7352Bブルー	890	990
429	7-1967-04	H-7163 ソフトメディシンボール	1,100	1,200
429	7-1967-01	ソフトメディシンボール H-7250	1,300	1,400
429	7-1967-02	ソフトメディシンボール H-7251	1,800	2,000
429	7-1967-03	ソフトメディシンボール H-7252	2,500	2,600
429	7-8931-01	B-6341B 十個入やわらかいボール青	3,000	3,200
429	7-8931-02	B-6341R 十個入やわらかいボール赤	3,000	3,200
429	7-8931-03	B-6341W 十個入やわらかいボール白	3,000	3,200
429	7-8931-04	B-6341Y 十個入やわらかいボール黄	3,000	3,200
430	7-9050-01	25W2502 2個入リストウエイト	2,900	3,300
430	7-9050-02	25W3002 2個入アングルウエイト	3,400	3,800
430	7-9050-03	25W5002 2個入アングルウエイト	3,800	4,200
430	7-9050-04	25W7502 2個入アングルウエイト	5,400	5,800
430	7-9050-05	25W1002 2個入アングルウエイト	5,900	6,300
431	0-7731-01	アングルリストウエイトH-8890 2個	2,300	2,500
431	0-7731-02	アングルリストウエイトH-8895 2個	3,600	3,900
433	62-8553-23	H-235WT デイリーパートナー 白	980	1,040
433	62-8553-25	H-235BK デイリーパートナー 黒	980	1,040
433	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	4,600	5,290
433	0-086-02	知覚計 オイレンブルヒ氏	2,400	2,560
434	0-6720-01	角度計[神中式]大	10,900	13,600
434	0-6720-02	角度計[神中式]中	10,500	13,400
434	0-6720-03	角度計[神中式]小	9,800	12,700
435	7-8705-01	6個入 ディスポにぎって	1,900	2,100
437	7-2984-01	タイプエイドH73510-0000	3,900	4,300
437	7-1570-01	多目的リハビリボード 5100169	30,000	34,000
438	8-1559-01	折りたたみテーブル HP1072	17,800	19,900
438	7-5527-01	長息生活 トライアルセット	880	980
438	7-5527-02	長息生活 レベル0セット3本入	880	980
438	7-5527-03	長息生活 レベル0セット10本入	2,600	2,700
438	7-5527-04	長息生活 レベル1セット3本入	880	980
438	7-5527-05	長息生活 レベル1セット10本入	2,600	2,700
438	7-5527-06	長息生活 レベル2セット3本入	860	980
438	7-5527-07	長息生活 レベル2セット10本入	2,600	2,700
441	7-8984-01	NINO505 アゴゴベル 132g	3,500	3,900
441	63-1870-81	NINO569R マラカス(小) 赤	1,100	1,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
441	63-1870-82	NINO569GG マラカス(小) 緑	1,100	1,200
441	63-1870-83	NINO582R マラカス(大) 赤	2,500	2,800
441	63-1870-84	NINO582GR マラカス(大) 緑	2,500	2,800
441	63-1870-88	NINO SET540 エッグシェイカー	1,600	1,800
441	63-1870-89	NINO SET540-2エッグシェイカ	1,600	1,800
442	63-1871-01	MM-17 卓上ツリーチャイム	22,000	23,000
442	7-8987-01	221 アイボリー メトロノーム	4,800	5,000
442	7-8987-02	233 パールピンク メトロノーム	4,800	5,000
442	7-8987-03	236 パールイエロー メトロノーム	4,800	5,000
443	61-6011-02	2736 野菜の種ヘチマ	100	120
443	61-6011-04	2738 野菜の種とうもろこし苗床付	80	130
443	61-6011-05	2739 野菜の種オクラ	120	130
443	61-6011-13	2750 野菜の種インゲンマメ	160	180
443	63-5343-16	トゲがさざりにくい手袋GR(グリーン)S	490	600
443	63-5343-17	トゲがさざりにくい手袋GR(グリーン)M	490	600
443	63-5343-18	トゲがさざりにくい手袋GR(グリーン)L	490	600
443	63-5340-19	SGT-350 共柄スコップ ホソ	200	250
443	63-5340-20	SGT-360 共柄スコップ フト	200	250
443	7-5667-01	移植スコップ ギザ刃	650	800
443	62-0915-67	足付プランター750 ダークブラウン	1,150	1,440
443	62-0915-68	足付プランター900 ダークブラウン	1,600	2,000
445	7-5724-01	脳活キューブ 807774	2,900	3,000
445	7-6344-01	500019 お月さまバランスゲーム	1,300	2,000
447	61-6026-13	11001 ビッグデザインパレット	580	610
450	61-5999-28	21 みんなで作るこいのぼり	4,780	5,250
450	61-6009-46	2460 クリスマスツリー作り	480	510
450	61-6000-17	417 クリスマスリース作り	400	420
451	7-8930-01	B-3418 ビンゴボードゲーム	24,000	25,600
451	7-8930-12	B-3442 ボードゲーム用スティック	4,600	4,800
451	61-6009-21	2423 けん玉	670	690
451	61-6009-32	2436 鉄芯ゴマ無着色φ65	360	370
451	61-6009-30	2434 お手玉5色組	730	740
454	7-1972-01	フロアバスケット B-6214	16,800	19,400
454	7-1972-02	フロアバスケット B-2033B	8,500	9,800
454	7-1972-03	フロアバスケット B-2033R	8,500	9,800
454	7-1972-04	フロアバスケット B-2033W	8,500	9,800
454	7-1972-05	フロアバスケット B-2033Y	8,500	9,800
454	7-8928-01	U-7021フットホッケーやわらかパック	2,000	2,100
454	7-1974-01	ターゲットプレイシート B-3597A	6,480	7,100
454	7-1974-02	ターゲットプレイシート B-3597B	6,480	7,100
454	7-1974-03	ターゲットプレイシート B-3597C	6,480	7,100
454	7-1974-04	ターゲットプレイシート B-3597D	6,480	7,100
455	7-8929-01	B-3419 フロアボウリングセット	48,900	51,300
455	7-1973-01	ソフトフォームボウリングセットB7994	14,700	15,400
455	7-1976-01	レクリエーションパド&テニスB4125	18,700	20,700
459	7-5154-01	ボールペン K2PR-NB207DX10	660	860
459	7-5154-02	ボールペン K2PR-NB207RX10	660	860
459	7-5154-03	ボールペン K2PR-NB207BX10	660	860
459	7-5155-01	ボールペン K2PRR-NB207DX5	228	300
459	7-5155-02	ボールペン K2PRR-NB207RX5	228	300
459	7-5155-03	ボールペン K2PRR-NB207BX5	228	300
459	61-0685-34	シャープペンシル100PS-100B	100	110
459	61-0685-35	シャープペンシル100PS-100D	100	110
460	7-5152-01	修正テープ ケシピタ TW-M284	320	420
460	7-5152-02	修正テープ ケシピタ TW-M285	320	420
460	7-5152-03	修正テープ ケシピタ TW-M286	320	420
460	7-5153-01	修正テープ ケシピタ詰替 TW-284	190	240
460	7-5153-02	修正テープ ケシピタ詰替 TW-285	190	240
460	7-5153-03	修正テープ ケシピタ詰替 TW-286	190	240

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
460	7-5160-01	用箋挟B ヨハ-28 A4縦	470	450
460	7-5160-02	用箋挟B ヨハ-23 A4横	470	450
460	7-5161-01	用箋挟B ヨハ-25 B5縦	450	430
460	7-5161-02	用箋挟B ヨハ-20 B5横	450	430
460	7-5162-01	用箋挟B ヨハ-48 A3縦	740	710
460	7-5162-02	用箋挟B ヨハ-43 A3横	740	710
460	7-5163-02	用箋挟B ヨハ-24 B4横	610	580
460	7-5164-01	用箋挟B ヨハ-26N A5縦	390	380
460	7-5164-02	用箋挟B ヨハ-21N A5横	390	380
460	7-5165-01	用箋挟B ヨハ-27N B6縦	350	340
460	7-5165-02	用箋挟B ヨハ-22N B6横	350	340
460	61-0592-50	測量野帳レベルブック(防水タイプ)	470	500
460	61-0575-13	キャンパス6号30枚3冊組ノ-3ANX3	510	930
460	61-0575-14	キャンパス6号30枚5冊組ノ-3ANX5	850	810
460	61-0575-12	キャンパス6号30枚ノ-3ANX10	1,700	3,090
460	61-0574-51	キャンパスノート A6 48枚 3冊組	360	490
460	61-0575-17	キャンパス6号30枚3冊組ノ-3BNX3	510	930
460	61-0575-18	キャンパス6号30枚5冊組ノ-3BNX5	850	810
460	61-0575-16	キャンパス6号30枚10冊ノ3BNX10	1,700	3,090
461	7-5202-01	ふせん K2メ-7575Y正方形 10冊	950	1,310
461	7-5202-02	ふせん K2メ-7575 正方形 10冊	950	1,310
461	7-5203-01	ふせん K2メ-7550黄ノート 10冊	860	1,180
461	7-5203-02	ふせん K2メ-7550 ノート 10冊	860	1,180
461	7-5204-02	ふせんK2メ-7525レギュラー 20本	880	1,210
461	7-5206-01	ふせん K2メ-75125Y 大型ノート	690	950
461	7-5207-01	ふせん K2メ-5015Y ミニサイズ	1,390	1,910
461	7-5207-02	ふせん K2メ-5015 ミニサイズ	1,390	1,910
462	7-5189-01	フラットファイルV フ-V10-3B 青	300	290
462	7-5189-02	フラットファイルV フ-V10-3CB	300	290
462	7-5189-03	フラットファイルV フ-V10-3G 緑	300	290
462	7-5189-04	フラットファイルV フ-V10-3M 灰	300	290
462	7-5189-05	フラットファイルV フ-V10-3P 桃	300	290
462	7-5189-06	フラットファイルV フ-V10-3V 紫	300	290
462	7-5189-07	フラットファイルV フ-V10-3Y 黄	300	290
462	7-5190-01	フラットファイルV フ-V11-3B 青	270	260
462	7-5190-03	フラットファイルV フ-V11-3G 緑	270	260
462	7-5190-05	フラットファイルV フ-V11-3P 桃	270	260
462	7-5190-07	フラットファイルV フ-V11-3Y 黄	270	260
462	7-5180-01	フラットファイル フ-H10B 青	210	200
462	7-5180-02	フラットファイル フ-H10G 緑	210	200
462	7-5180-03	フラットファイル フ-H10M 灰	210	200
462	7-5180-04	フラットファイル フ-H10P 桃	210	200
462	7-5180-05	フラットファイル フ-H10Y 黄	210	200
462	7-5180-06	フラットファイル フ-H10YG 黄緑	210	200
462	7-5180-07	フラットファイル フ-H10YR 橙	210	200
462	7-5181-01	フラットファイル フ-H11B 青	200	210
462	7-5181-02	フラットファイル フ-H11G 緑	200	210
462	7-5181-03	フラットファイル フ-H11M 灰	200	210
462	7-5181-04	フラットファイル フ-H11P 桃	200	210
462	7-5181-05	フラットファイル フ-H11Y 黄	200	210
462	7-5181-06	フラットファイル フ-H11YG 黄緑	200	210
462	7-5181-07	フラットファイル フ-H11YR 橙	200	210
462	7-5183-01	フラットファイル フ-H19B 青	320	340
462	7-5183-02	フラットファイル フ-H19G 緑	320	340
462	7-5183-03	フラットファイル フ-H19M 灰	320	340
462	7-5183-04	フラットファイル フ-H19P 桃	320	340
462	7-5183-05	フラットファイル フ-H19Y 黄	320	340
462	7-5183-06	フラットファイル フ-H19YG 黄緑	320	340
462	7-5183-07	フラットファイル フ-H19YR 橙	320	340

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
462	7-5168-01	チューブファイル フーE620B 青	910	1,050
462	7-5168-02	チューブファイル フーE620C 銀	910	1,050
462	7-5169-01	チューブファイル フーE630B 青	910	1,050
462	7-5169-02	チューブファイル フーE630C 銀	910	1,050
462	7-5170-01	チューブファイル フーE640B 青	1,020	1,130
462	7-5170-02	チューブファイル フーE640C 銀	1,020	1,130
462	7-5171-01	チューブファイル フーE650B 青	1,020	1,130
462	7-5171-02	チューブファイル フーE650C 銀	1,020	1,130
462	7-5172-01	チューブファイル フーE660B 青	1,130	1,220
462	7-5172-02	チューブファイル フーE660C 銀	1,130	1,220
462	7-5173-01	チューブファイル フーE670B 青	1,130	1,220
462	7-5173-02	チューブファイル フーE670C 銀	1,130	1,220
462	7-5174-01	チューブファイル フーE680B 青	1,180	1,410
462	7-5174-02	チューブファイル フーE680C 銀	1,180	1,410
462	7-5175-01	チューブファイル フーE690B 青	1,290	1,540
462	7-5176-01	チューブファイル フーE6100B 青	1,340	1,590
462	7-5176-02	チューブファイル フーE6100C 銀	1,340	1,590
462	7-5193-01	リングファイル フーURF420B	400	460
462	7-5193-02	リングファイル フーURF420DM	400	460
462	7-5193-03	リングファイル フーURF420G	400	460
462	7-5193-04	リングファイル フーURF420P	400	460
462	7-5193-05	リングファイル フーURF420R	400	460
462	7-5193-06	リングファイル フーURF420Y	400	460
462	7-5193-07	リングファイル フーURF420YG	400	460
462	7-5193-08	リングファイル フーURF420YR	400	460
462	7-5194-01	リングファイル フーURF430B	450	520
462	7-5194-02	リングファイル フーURF430DM	450	520
462	7-5194-03	リングファイル フーURF430G	450	520
462	7-5194-04	リングファイル フーURF430P	450	520
462	7-5194-05	リングファイル フーURF430R	450	520
462	7-5194-06	リングファイル フーURF430Y	450	520
462	7-5194-07	リングファイル フーURF430YG	450	520
462	7-5194-08	リングファイル フーURF430YR	450	520
462	7-5195-01	リングファイル フーURF440B	550	600
462	7-5195-02	リングファイル フーURF440DM	550	600
462	7-5195-03	リングファイル フーURF440G	550	600
462	7-5195-05	リングファイル フーURF440R	550	600
462	7-5195-06	リングファイル フーURF440Y	550	600
463	7-5197-01	ガバットファイル フーV90B A4縦	420	450
463	7-5197-02	ガバットファイル フーV90CB A4縦	420	450
463	7-5197-03	ガバットファイル フーV90G A4縦	420	450
463	7-5197-04	ガバットファイル フーV90M A4縦	420	450
463	7-5197-05	ガバットファイル フーV90P A4縦	420	450
463	7-5197-06	ガバットファイル フーV90V A4縦	420	450
463	7-5197-07	ガバットファイル フーV90Y A4縦	420	450
463	7-5198-01	ガバットファイル フーV91NB B5縦	370	400
463	7-5199-01	ガバットファイル フーV95NB A4横	420	450
463	7-5200-01	ガバットファイル フーV99NB B4横	580	610
464	7-5501-01	名刺ホルダーPOSITYP3メイ335B	1,380	1,580
464	7-5502-01	名刺ホルダーPOSITYP3メイ355B	1,700	1,950
464	7-3089-01	ファイルボックスS	350	400
464	7-3089-02	ファイルボックスM	420	460
464	7-3089-03	ファイルボックスL	620	700
464	7-3089-04	ファイルボックスファイルスタンド	330	370
465	7-5144-01	ゼムクリップ クリー3-1 小	80	100
465	7-5144-02	ゼムクリップ クリー3-5 小	310	370
465	7-5144-03	ゼムクリップ クリー3-10 小	530	600
465	7-5145-01	ゼムクリップ クリー1-1 大	90	110
465	7-5145-02	ゼムクリップ クリー1-5 大	380	470

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
465	7-5145-03	ゼムクリップ クリー1-10 大	680	780
465	7-5146-01	ゼムクリップ クリー5-1 特大	160	220
465	7-5147-01	ゼムクリップ クリー10 ジャンボ	320	360
465	61-0606-94	ダブルクリップ(個箱タイプ)超特大・黒	1,020	1,590
465	61-0606-95	ダブルクリップ(個箱タイプ)特大・黒	810	1,260
465	61-0606-97	ダブルクリップ(個箱タイプ)大・黒	430	670
465	61-0607-02	ダブルクリップ(個箱タイプ)中・黒	330	510
465	61-0607-08	ダブルクリップ(個箱タイプ)小・黒	270	430
465	61-0607-12	ダブルクリップ(個箱タイプ)豆・黒	170	290
465	61-0607-14	ダブルクリップ(個箱タイプ)極豆・黒	130	210
465	61-9100-60	PN-G17B パンチハンディ 青	820	1,060
465	61-9100-61	PN-G17R パンチハンディ 赤	820	1,060
465	61-9100-62	PN-G17W パンチハンディ 白	820	1,060
466	61-0630-71	ソフト名札イタメンクリップ ナフー40B	120	150
466	61-0630-74	ソフト名札イタメンクリップ ナフー45B	110	140
466	61-0630-77	ソフト名札イタメンクリップ ナフー48T	100	130
466	61-0632-93	ソフトカードケース(環境対応)B4	430	450
466	61-0632-94	ソフトカードケース(環境対応)B5	230	250
466	61-0632-95	ソフトカードケース(環境対応)B6	140	160
466	61-0632-96	ソフトカードケース(環境対応)B7	90	110
466	61-0632-97	ソフトカードケース(環境対応)B8	70	80
466	61-0632-98	ソフトカードケース(環境対応)A1	2,210	2,530
466	61-0632-99	ソフトカードケース(環境対応)A2	1,160	1,230
466	61-0633-02	ソフトカードケース(環境対応)A4	280	310
466	61-0633-03	ソフトカードケース(環境対応)A5	150	180
466	61-0633-04	ソフトカードケース(環境対応)A6	100	120
466	61-0633-05	ソフトカードケース(環境対応)A7	80	100
466	61-0632-89	カードケース(薄型タイプ)B4	220	270
466	61-0632-90	カードケース(薄型タイプ)B5	130	160
466	61-0632-92	カードケース(薄型タイプ)A4	160	190
466	61-0630-17	カード立て(再生PET)L型カトー8N	510	790
466	61-0630-18	カード立て(再生PET)L型カトー9N	360	540
466	61-0630-02	カード立て(再生PET)L型カトー10N	250	370
466	61-0630-03	カード立て(再生PET)L型カトー11N	220	330
466	61-0630-04	カード立て(再生PET)L型カトー12N	160	250
466	61-0630-05	カード立て(再生PET)L型カトー13N	100	160
466	61-0630-06	カード立て(再生PET)L型カトー14N	80	130
466	61-0630-07	カード立て(再生PET)L型カトー16N	180	290
466	61-0630-08	カード立て(再生PET)L型カトー17N	180	290
466	61-0630-09	カード立て(再生PET)L型カトー19N	130	210
466	61-0526-60	フィルム LBP-OD101W-10	1,950	2,520
466	61-0526-62	フィルム LBP-OD112W-10	1,950	2,520
466	61-0526-64	フィルム LBP-OD127W-10	1,950	2,520
466	7-5137-01	タックインデックスC ター120B 小	220	240
466	7-5137-02	タックインデックスC ター120R 小	220	240
466	7-5138-01	タックインデックスC ター121B 中	220	240
466	7-5138-02	タックインデックスC ター121R 中	220	240
466	7-5139-01	タックインデックスC ター122B 大	220	240
466	7-5139-02	タックインデックスC ター122R 大	220	240
466	7-5140-01	タックインデックスC ター123B 特大	220	240
466	7-5140-02	タックインデックスC ター123R 特大	220	240
467	3-663-01	アルカリ乾電池B-LA-T1X2 12本	2,500	2,770
467	3-663-02	アルカリ乾電池B-LA-T2X2 12本	1,660	1,870
467	3-663-03	アルカリ乾電池 LA-T3X10 10本	380	430
467	3-663-04	アルカリ乾電池 LA-T4X10 10本	320	370
467	3-663-05	アルカリ乾電池 LA-9VX1 1本入	270	310
467	7-6236-01	ハサミ ハサー280B 青	350	470
467	7-6236-02	ハサミ ハサー280G 緑	350	470
467	7-6236-03	ハサミ ハサー280P ピンク	350	470

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
467	7-6236-04	ハサミ ハサ-280W 白	350	470
467	7-6236-05	ハサミ ハサ-280Y 黄	350	470
467	61-0615-18	安心構造カッターナイフ本体・大型 黒	580	720
467	61-0615-19	安心構造カッターナイフ本体・大型オレンジ	580	720
468	61-0608-21	パワーラッチキスSL-MF55-02B	650	740
468	61-0608-22	パワーラッチキスSL-MF55-02P	650	740
468	61-0608-23	パワーラッチキスSL-MF55-02YG	650	740
468	61-0608-52	ステープル10号 5000PCS 5千本	390	410
468	61-0612-29	セロハンテープ(Eパック)T-SE12N	2,680	3,940
468	61-0612-30	セロハンテープ(Eパック)T-SE15N	3,420	4,270
468	61-0612-31	セロハンテープ(Eパック)T-SE18N	3,630	5,330
468	61-0612-32	セロハンテープ(Eパック)T-SE24N	2,310	2,910
468	61-0614-51	ドットライナー 本体 強粘着	400	450
468	61-0614-42	ドットライナー つめ替えテープ強粘着	300	360
468	61-0614-43	ドットライナーつめ替えテープ3個パック	900	1,080
468	61-9100-86	ターD400-08X15 詰替用テープ	4,500	4,910
468	61-0706-04	アロンアルファ一般用ター590	450	430
468	61-0706-07	アロンアルファEXTRA速効多用途	450	500
469	3-1765-01	クラフトテープNo.500	160	170
469	3-1765-51	クラフトテープNo.500 50巻	7,300	7,800
469	3-1761-01	布粘着テープNo. 8015	220	240
469	3-1761-51	布粘着テープNo. 8015 30巻	6,000	6,500
469	3-1767-01	養生テープNo.738緑	310	330
469	3-1767-02	養生テープNo.738半透明	310	330
469	3-1767-03	養生テープNo.738青	310	330
469	3-1767-51	養生テープNo.738緑 30巻	8,500	9,000
469	3-1767-52	養生テープNo.738半透明 30巻	8,500	9,000
469	3-1767-53	養生テープNo.738青 30巻	8,500	9,000
470	2-9814-01	軍手450 1ダース(12双入)	280	330
470	2-9814-02	軍手600 1ダース(12双入)	330	390
470	2-9814-51	軍手450 30ダース(360双入)	7,560	9,000
470	2-9814-52	軍手600 30ダース(360双入)	8,910	10,500
470	2-9816-01	すべり止め付手袋720 12双	440	550
470	2-9816-51	すべり止め付手袋72020ダース240双	7,920	9,900
470	61-0627-21	ホワイトボード軽量300×450無地	3,100	4,770
470	61-0627-23	ホワイトボード軽量450×600無地	4,800	7,190
470	61-0627-26	ホワイトボード軽量600×900無地	8,700	13,100
470	61-0627-28	ホワイトボード軽量900×1200無地	17,200	25,800
470	61-0627-90	ホワイトボード用イレーザ大RA-11NB	580	650
470	61-0627-91	ホワイトボード用イレーザ大RA11NDM	580	650
470	61-0627-92	ホワイトボード用イレーザ中RA-12NB	480	560
470	61-0627-93	ホワイトボード用イレーザ中RA12NDM	480	560
470	61-0627-76	マグボマット(軽量)無地300×450	1,770	2,510
470	61-0627-77	マグボマット(軽量)無地450×600	2,680	3,890
470	61-0627-80	マグボマット(軽量)無地600×900	4,300	6,360
470	61-0627-81	マグボマット(軽量)無地900×1200	7,500	10,980
470	61-0627-78	マグボマット(軽量)行動370×600	2,680	3,890
470	61-0627-79	マグボマット(軽量)月間370×600	2,680	3,890
471	61-9734-23	OF318H オフィスシュレッダー	140,000	177,320
472	7-8796-01	AFS60M オートフィードシュレッダー	20,000	21,190
472	61-0596-39	シュレッダー用ゴミ袋S 100枚入	2,500	2,950
472	61-0596-40	シュレッダー用ゴミ袋M 100枚入	5,500	5,600
472	61-0596-38	シュレッダー用ゴミ袋L 100枚入	6,700	9,510
472	61-0598-42	多機能タイムレコーダー Z150	30,000	29,000
472	7-5447-01	タイムカード Zカード	1,800	2,030
474	8-8263-01	ファーストエイドバッグ14029OR	3,500	3,700
476	7-4957-01	階段対応車イス フルセット	246,000	268,000
476	7-4957-02	階段対応車イス 本体セット	218,000	240,000
476	7-4957-11	階段対応車イス 専用スタンドのみ	36,000	38,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
477	8-6899-01	拡声器3900	6,060	4,500
479	7-7229-01	ミルクブレッド7年保存レトルトパン50食	21,500	23,000
479	7-7229-02	チョコレート7年保存レトルトパン 50食	21,500	23,000
479	7-7229-03	ブルーベリー7年保存レトルトパン 50食	21,500	23,000
479	3-4640-31	缶deポローニャ プレーン	30,240	33,120
479	3-4640-32	缶deポローニャ メープル	30,240	33,120
479	3-4640-33	缶deポローニャ チョコ	30,240	33,120
479	3-4640-34	缶deポローニャ 3種アソートセット	30,240	33,120
480	7-7231-01	チーズ味 7年保存クッキー 300本	32,000	35,000
480	7-7231-02	パンプキン味 7年保存クッキー 300本	32,000	35,000
480	7-7231-03	ココナッツ味 7年保存クッキー 300本	32,000	35,000
481	7-4060-01	5年保存水500mL 24本	3,600	3,840
481	7-4060-02	5年保存水2L 6本	2,100	2,220
481	61-6584-83	404310 水杓子 13cm	850	900
481	61-6713-92	752610 湯沸し8.0L	10,500	11,600
484	63-4018-13	LWK-1300Z LEDハンディライト	3,500	3,960
484	61-6054-89	74259 コンパクトLEDランタン	790	830
484	63-4017-85	LWT-5000STLEDスタンドライト	12,000	13,180
485	7-8849-01	74175021 クランクソーラーライト	5,400	5,910
486	63-2929-13	SS-20サンデーレインボーリール標準型	8,500	10,600
486	63-2929-14	SS-30サンデーレインボーリール標準型	10,600	13,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
4	3-3390-01	ESCO安全キャビネットAC2-2J7	1,030,000	1,050,000
4	3-3390-02	ESCO安全キャビネットAC2-3N7	1,150,000	1,170,000
4	3-3390-03	ESCO安全キャビネットAC2-4N7	1,200,000	1,220,000
4	3-3390-04	ESCO安全キャビネットAC2-5N7	1,400,000	1,420,000
4	3-3390-05	ESCO安全キャビネットAC2-6N7	1,450,000	1,470,000
7	63-1202-28	O563 4405 IAQセット	113,000	116,000
7	62-9227-64	O572 2014 Wi-Fiデータロガ	75,000	78,000
10	7-5455-01	ウェットクロスMO738-000X-MB	400	550
11	7-5617-01	モップ DU664-045U-MB-BL	6,000	6,300
11	7-5617-02	モップ DU664-045U-MB-G	6,000	6,300
11	7-5617-03	モップ DU664-045U-MB-W	6,000	6,300
11	7-5617-04	モップ DU664-045U-MB-Y	6,000	6,300
11	7-5617-05	モップ DU664-045U-MB-R	6,000	6,300
11	7-5618-01	モップ DU664-060U-MB-BL	6,700	7,100
11	7-5618-02	モップ DU664-060U-MB-G	6,700	7,100
11	7-5618-03	モップ DU664-060U-MB-W	6,700	7,100
11	7-5618-04	モップ DU664-060U-MB-Y	6,700	7,100
11	7-5618-05	モップ DU664-060U-MB-R	6,700	7,100
11	7-5454-01	ウェットシートMO739-045X-MB	820	1,130
11	7-5454-02	ウェットシートMO739-060X-MB	1,000	1,380
12	1-2724-12	HI771用試薬 HI95771-01	4,800	4,900
15	64-3951-40	VPP-60 簡易飛沫防止パネルW600	8,400	9,200
15	64-3951-41	VPP-90 簡易飛沫防止パネルW900	9,200	10,100
15	64-3951-42	VPP-60飛沫防止パネルW600 5枚	38,200	41,700
15	64-3951-43	VPP-90飛沫防止パネルW900 5枚	41,700	45,700
16	4-1363-01	W915-t1 ビニールシート	3,150	3,500
16	4-1363-02	W915-t2 ビニールシート	6,290	7,000
16	4-1363-03	W915-t3 ビニールシート	9,430	9,700
16	4-1364-01	W1000-t1 ビニールシート	3,890	4,300
16	4-1364-02	W1000-t2 ビニールシート	7,140	8,600
16	4-1364-03	W1000-t3 ビニールシート	11,600	12,900
18	2-4311-35	粒子発生器	15,700	17,000
18	2-4311-36	塩タブレット100錠	5,500	7,500
18	6-895-01	サニメント手袋スタンダード L 100入	770	840
18	6-895-02	サニメント手袋スタンダード M 100入	770	840
18	6-895-03	サニメント手袋スタンダード S 100入	770	840
18	6-896-01	サニメント手袋 エンボス L 100入	900	970
18	6-896-02	サニメント手袋 エンボス M 100入	900	970
18	6-896-03	サニメント手袋 エンボス S 100入	900	970
18	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,650	2,800
18	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,650	2,800
18	8-1054-11	サニメントロング手袋エンボス無 L 百枚	2,200	2,350
18	8-1054-12	サニメントロング手袋エンボス無 M 百枚	2,200	2,350
18	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,200	3,450
18	6-9730-02	サニーノール手袋エコロジーM 2百枚	1,650	1,760
22	7-9214-01	引戸用フットハンドル	800	840
22	7-9214-02	開き戸用フットハンドル	1,400	1,500
22	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,300	1,350
22	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	880	920
22	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	960	990
23	61-0176-06	YG-5090 HF N	880	1,000
24	64-3208-59	O560 8650 赤外線サーモグラフィ	158,000	160,000
24	64-3208-60	O560 8681 赤外線サーモグラフィ	198,000	240,000
24	64-3208-62	O560 8722 赤外線サーモグラフィ	420,000	440,000
25	4-2911-01	カラー液晶モニター EV2360-WT	45,500	48,900
25	4-2911-02	カラー液晶モニター EV2360-BK	45,500	48,900
25	4-2911-03	カラー液晶モニター EV2460-WT	49,400	53,700
25	4-2911-04	カラー液晶モニター EV2460-BK	49,400	53,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
16	7-3401-04	人工観葉植物G-GL	19,800	20,300
20	7-5887-01	プチトレサイクル AFB2017R	5,480	5,980
20	8-9921-01	抗菌スクリーン MAS15x165P	58,500	62,000
20	8-9921-02	抗菌スクリーン MAS15x180P	63,200	66,500
20	8-9921-03	抗菌スクリーン MAS18x165P	74,000	77,000
20	8-9921-04	抗菌スクリーン MAS18x180P	76,700	80,000
20	8-9921-05	抗菌スクリーン MASL15x165P	86,000	89,000
20	8-9921-06	抗菌スクリーン MASL15x180P	93,000	96,000
20	8-9922-01	抗菌スクリーン MAS15x165G	58,500	62,000
20	8-9922-02	抗菌スクリーン MAS15x180G	63,200	66,500
20	8-9922-03	抗菌スクリーン MAS18x165G	74,000	77,000
20	8-9922-04	抗菌スクリーン MAS18x180G	76,700	80,000
20	8-9922-05	抗菌スクリーン MASL15x165G	86,000	89,000
20	8-9922-06	抗菌スクリーン MASL15x180G	93,000	96,000
20	9-1071-01	MAS15×165IV 抗菌スクリーン	58,500	62,000
20	9-1071-02	MAS15×180IV 抗菌スクリーン	63,200	66,500
20	9-1071-03	MAS18×165IV 抗菌スクリーン	74,000	77,000
20	9-1071-04	MAS18×180IV 抗菌スクリーン	76,700	80,000
20	9-1071-05	MASL15×165IV 抗菌スクリーン	86,000	89,000
20	9-1071-06	MASL15×180IV 抗菌スクリーン	93,000	96,000
25	64-8133-74	バーサルNo.3511F-K(TB)	59,400	65,400
25	64-8133-75	バーサルNo.3511F-W(TB)	59,400	65,400
31	4-2911-01	カラー液晶モニター EV2360-WT	45,500	48,900
31	4-2911-02	カラー液晶モニター EV2360-BK	45,500	48,900
31	4-2911-03	カラー液晶モニター EV2460-WT	49,400	53,700
31	4-2911-04	カラー液晶モニター EV2460-BK	49,400	53,700
35	8-6217-06	GM-Clean50 18L	16,600	18,200
35	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	110	120
35	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,880	3,150
35	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,900	14,100
36	62-2958-20	F-176-6-G ニュー吸水マット	8,500	9,000
36	62-2958-21	F-176-6-GR ニュー吸水マット	8,500	9,000
36	62-2958-23	F-176-12-G ニュー吸水マット	15,000	15,800
36	62-2958-24	F-176-12-GR ニュー吸水マット	15,000	15,800
40	2-3400-11	クッションマット MR0625221	5,100	5,400
40	2-3400-12	クッションマット MR0625225	5,100	5,400
40	2-3400-13	クッションマット MR0625301	7,000	7,400
40	2-3400-14	クッションマット MR0625305	7,000	7,400
40	2-3400-15	クッションマット MR0625431	9,180	9,800
40	2-3400-16	クッションマット MR0625435	9,180	9,800
40	2-3400-17	クッションマット MR0625451	11,100	11,800
40	2-3400-18	クッションマット MR0625455	11,100	11,800
40	1-8729-01	トリプルシート 緑2.3mm	60,000	69,000
42	1-6972-01	オートクレープ手袋 H132010000	7,000	7,700
42	1-6972-02	オートクレープ手袋 H132010001	9,400	10,400
46	6-6099-01	エアースシステムベルトAIR-210S	18,000	18,900
46	6-6099-02	エアースシステムベルトAIR-210M	18,000	18,900
46	6-6099-03	エアースシステムベルトAIR-210L	18,000	18,900