

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2021  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2021  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023  
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016  
サニーフーズ2020パンフレット  
アスレ研究設備カタログ2022  
アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2021  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021  
感染症対策用品パンフレット  
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

## 2022年7月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2022年7月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
0-1506-01	絞菌ランプ TUV-15W	2,700	2,980			445								
0-1520-01	ナビポケット I F Y 1400×1050	580	770			1003						376		
0-1522-01	ナビガーゼ M 120枚入	1,100	1,180			1321								
0-1522-02	ナビガーゼ S 60枚入	900	960			1321								
0-1614-01	ソフトクールン ミニ (2個入)	880	1,000			1004						136		
0-170-01	与薬セーフティー袋	490	560			393								
0-1801-11	ワゴンMLK541	75,900	79,700			139								
0-1802-11	ワゴンMLK542	76,700	80,600			139								
0-1803-11	ワゴンMLK841	92,100	96,700			139								
0-1804-11	ワゴンMLK842	93,400	98,100			139								
0-1805-01	扉付折畳みコンテナ CR-S50T	6,430	7,680	1900	1900									
0-1805-02	折畳みコンテナ フタ CR-S50F	830	1,050	1898	1898	144								
0-1805-11	コンテナ専用台車 ND-CR	9,170	9,630	1900	1900									
0-1805-12	連結金具セット ND-KN	1,310	1,380	1900	1900									
0-2693-11	NEWナビタオル L (フルサイズ) 百枚	3,200	3,300			1939						104		
0-2693-12	NEWナビタオル M (ハーフサイズ) 百枚	2,200	2,300			1939						104		
0-2716-01	軟膏板 180×180	4,500	5,200			343								
0-2716-02	軟膏板 210×210	9,600	10,600			343								
0-2716-03	軟膏板 240×240	13,500	14,900			343								
0-3582-11	10mガーゼ 002-21460	700	730			1317								
0-3593-21	ナビロール手袋 L 100枚入り	2,000	2,200			575								
0-3593-22	ナビロール手袋 M 100枚入り	2,000	2,200			575								
0-3593-23	ナビロール手袋 S 100枚入り	2,000	2,200			575								
0-361-12	尿器掛 ラック用カバー (共通)	270	300			1896						226		
0-3696-01	ソフトクールン レギュラー	1,600	1,900	1453	1453	1733						136		
0-3763-01	介護用大判タオル移動用 800×1800	3,900	4,400			1709								
0-4595-11	簡易点滴処置車 ET-08FN	93,000	95,000			175								
0-5254-02	三角巾 A (紙袋入) 25袋入	8,750	9,260			1334								
0-5498-01	駆血帯 井の内式	700	760			1288								
0-5498-12	駆血帯交換用具	550	620			1288								
0-5647-21	ヨーロッパカートII ES-A2B	66,500	68,200			182								
0-5647-22	ヨーロッパカートII ES-A2P	66,500	68,200			182								
0-5647-23	ヨーロッパカートII ES-A5B	83,000	87,500			182								
0-5647-24	ヨーロッパカートII ES-A5P	83,000	87,500			182								
0-5730-51	アルティア上段 NU-450D	32,000	33,000			101								
0-5730-52	アルティア上段 NU-650D	43,000	44,000			101								
0-5732-41	アルティアトレーNRT-75V	4,100	5,300	1177	1177	104								
0-5732-42	アルティアトレーNRT-150V	5,000	6,500	1177	1177	104								
0-5732-43	アルティアトレーNRT-75BLV	4,100	5,300	1177	1177	104								
0-5732-44	アルティアトレーNRT-150BLV	5,000	6,500	1177	1177	104								
0-5732-45	アルティアトレーNRT-75PKV	4,100	5,300	1177	1177	104								
0-5732-46	アルティアトレーNRT-150PKV	5,000	6,500	1177	1177	104								
0-5732-47	アルティアトレーNRT-75CV	4,800	6,000	1177	1177	104								
0-5732-48	アルティアトレーNRT-150CV	5,900	7,400	1177	1177	104								
0-5733-11	ポリカトレーNRT-75BLCV	7,600	9,900	1178	1178	104								
0-5733-12	ポリカトレーNRT-150BLCV	9,900	12,900	1178	1178	104								
0-5733-13	ポリカトレーNRT-75PKCV	7,600	9,900	1178	1178	104								
0-5733-14	ポリカトレーNRT-150PKCV	9,900	12,900	1178	1178	104								
0-5753-11	注射薬カート ISC-40-P	230,000	264,000			385								
0-5753-12	注射薬カート ISC-24-P	186,000	218,000			385								
0-5906-11	ファンシーラー 専用補修セット	9,800	10,500	2383	2383	1513								
0-6033-01	固定用伸縮性粘着シート 大 50枚入	750	830			1364								
0-6695-11	伸縮ステンレス室内物干し OH-90	7,500	9,000			299						12		
0-693-01	防水シート 4C-クロス 1枚入	850	980			1722						111		
0-6962-05	ポリ蛇管 15cm	180	200			1447						322		
0-6969-04	リザーブバックバルブ付 2500ml	3,500	3,700			1019								
0-6969-05	リザーブバックバルブ付 600ml	3,500	3,700			1019								
0-6969-06	リザーブバックバルブ付SC 小	11,000	12,000			1019								
0-6969-07	リザーブバックバルブ付SC 中	11,200	12,500			1019								
0-6969-08	リザーブバックバルブ付SC 大	13,500	13,000			1019								
0-6970-01	シリコンレサシバック MR-111	22,000	24,200			1020								
0-6970-02	シリコンレサシバック MR-112	22,000	24,200			1020								
0-6970-03	シリコンレサシバック MR-113	22,000	24,200			1020								
0-6970-04	シリコンレサシバック ヘッドバンド成人用	2,800	3,200			1020								
0-6970-05	シリコンレサシバック ヘッドバンド小児用	2,400	2,700			1020								
0-6971-04	シリコンマスク No. 2 小児用 (小)	2,000	1,800			1020								
0-6971-05	シリコンマスク No. 1 乳児用 (大)	2,000	1,800			1020								
0-6971-06	シリコンマスク No. 0 乳児用小	2,000	1,800			1020								
0-7203-01	静音樹脂運搬車 DSK101 (静音)	14,800	17,100			249								
0-7203-02	静音樹脂運搬車 DSK301 (静音)	23,800	27,400			249								
0-7203-05	樹脂微音運搬車 LSK-201	11,400	13,200			249								
0-7203-06	樹脂微音運搬車 DSK-301B2	29,400	34,000			249								
0-7203-07	樹脂微音運搬車 DSK-302B2	29,400	34,000			249								
0-7283-01	小児用駆血帯 井の内式	600	680			1288								
0-7883-01	ナビスメイトPCワゴン NM-PCA	56,500	58,500			160								
0-7891-01	コンパクト点滴処置車 KTS-SK	125,000	130,500			176								
0-7920-01	ナビスメイトワゴン・NM-A304H	48,500	50,500			187								
0-7921-01	ナビスメイトワゴン・NM-A304HST	55,500	57,500			187								
0-7921-02	ナビスメイトワゴン・NM-A404HST	49,000	50,000			187								
0-7936-01	ソフトクールン ハーフ	980	1,160			1733						136		
0-7950-21	ヨーロッパカートII ES-E2	99,800	101,500			1010								
0-7950-31	ヨーロッパカートII ES-E5	128,000	133,000			1010								
0-835-06	ベッドネーム C ビニール吊下げタイプ	530	600			1699								
0-9413-01	折りたたみ式器械台 BH-141B	111,900	140,000			221								
0-9413-02	折りたたみ式器械台 BH-141P	111,900	140,000			221								
0-9443-01	ノンスリップバルブシート№800 10枚	2,600	2,750			1599								
0-9443-02	ノンスリップバルブシート№1200 十枚	3,900	4,100			1599								
0-9443-03	ノンスリップバルブシート№1500 十枚	5,000	5,300			1599								
0-9443-04	ノンスリップバルブシート№2000 十枚	6,500	6,880			1599								
0-9476-11	プロシェアロールシート緑No. 370	800	870	2958	2958	706						379		
0-9476-12	プロシェアロールシート緑No. 570	3,200	3,500	2958	2958	706						379		
0-9476-13	プロシェアロールシートピンクNo. 370	800	870	2958	2958	706						379		
0-9476-14	プロシェアロールシートピンクNo. 570	3,200	3,500	2958	2958	706						379		
0-9476-21	プロシェアロールシート緑№370 12巻	8,800	9,600	2958	2958	706						379		
0-9476-22	プロシェアロールシート緑 №570 4巻	11,000	12,000	2958	2958	706						379		
0-9476-23	プロシェアロールシート桃№370 12巻	8,800	9,600	2958	2958	706						379		
0-9476-24	プロシェアロールシート桃 №570 4巻	11,000	12,000	2958	2958	706						379		
0-9477-01	ディスボシート 10枚入 No. 800	1,400	1,500			1599								
0-9477-02	ディスボシート 10枚入 No. 1200	2,200	2,350			1599								
0-9477-03	ディスボシート 10枚入 No. 1500	2,700	2,900			1599								

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュー 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
0-9477-04	ディスボシーツ 10枚入 No. 1800	3,500	3,750			1599								
0-9477-05	ディスボシーツ 10枚入 No. 2000	3,900	4,200			1599								
0-9477-06	ディスボシーツ 1巻 No. 1000	8,900	9,500			1599								
0-9643-01	ポリエチレン手提げ袋 25号 100枚入	130	160			365						32		
0-9643-02	ポリエチレン手提げ袋 30号 100枚入	180	230			365						32		
0-9643-03	ポリエチレン手提げ袋 35号 100枚入	260	330			365						32		
0-9643-04	ポリエチレン手提げ袋 40号 100枚入	340	430			365						32		
0-9643-05	ポリエチレン手提げ袋 45号 100枚入	450	550			365						32		
0-9643-06	ポリエチレン手提げ袋 50号 100枚入	710	850			365						32		
0-9761-01	ナガセール 4ツ折 100枚/包	4,000	4,500			924								
0-9761-02	ナガセール 平版 100枚/包	3,800	4,200			924								
0-9761-03	ナガセール4ツ折 個包装 100枚	6,000	6,600			924								
0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	440	480			576						251		
0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	440	480			576						251		
0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	440	480			576						251		
0-9941-11	尿器掛縦型用カバー (共通)	1,030	1,180			1896						226		
0-9941-22	縦角TK-1 尿器掛	1,600	2,000			1896						226		
0-9941-23	縦両口TW-1 尿器掛	1,600	2,000			1896						226		
0-9964-11	注射台 V字型ソフトクッション型	14,800	17,800			1273								
0-9967-11	上肢台 角度調整型HVC-JT	24,000	29,000			1277								
0-9968-01	与薬カート HYC-32 32人用	157,000	183,600			378								
0-9968-02	与薬カート HYC-48 48人用	176,000	204,000			378								
0-9968-03	与薬カート HYC-32T 32人用	257,000	303,000			378								
0-9968-04	与薬カート HYC-48T 48人用	292,000	343,000			378								
1-018-01	デシケーター HW	27,000	33,000	1123	1123									
1-018-02	デシケーターIW, HW用予備棚板	950	1,150	1123	1123									
1-018-03	デシケーターIW, HW用ジョイント枠H	900	990	1123	1123									
1-018-04	デシケーターIW, HW用ジョイント枠2H	1,300	1,600	1123	1123									
1-023-01	ユニットデシケーター UD-1型	9,300	11,500	1124	1124									
1-023-02	ユニットデシケーター UD-4型 (4個)	36,300	44,000	1124	1124									
1-023-04	ユニットデシケーター 手提用	11,200	13,600	1124	1124									
1-023-05	ユニットデシケーター用 予備棚板	750	900	1124	1124									
1-066-05	真空デシケーター240・250用プレート	2,650	3,200	1128	1128									
1-066-06	真空ポリカデシケーター 300用プレート	4,000	4,800	1128	1128									
1-107-03	ラコムエース (温調器) HT-80	92,000	98,100	51	51									
1-1107-22-20	マルチメータCDM-7300 校正書付	26,000	31,000	742	742									
1-1133-01	パワーホモジナイザー S-203	52,000	56,200	256	256									
1-1186-11	ミックスローターバリアブル VMR-3R	100,000	126,000	249	249									
1-1186-11-22	検査書付 ミックスローター VMR-3R	110,000	136,000	249	249									
1-1186-12	ミックスローターバリアブル VMR-5R	120,000	130,000	249	249									
1-1186-12-22	検査書付 ミックスローター VMR-5R	130,000	140,000	249	249									
1-1187-01	ハイプレッシャージャッキ J-1	209,000	274,000	281	281									
1-1187-02	ハイプレッシャージャッキ J-5	284,000	348,000	281	281									
1-1187-03	J-5K ハイプレッシャージャッキ	370,000	395,000	281	281									
1-1189-01	アルミブロック No. 1 φ10mm	15,900	22,900	95	95									
1-1189-03	アルミブロック No. 3 φ15mm	15,900	22,900	95	95									
1-1189-04	アルミブロック No. 4 φ18mm	15,900	28,000	95	95									
1-1189-05	アルミブロック No. 5	16,500	22,500	95	95									
1-1189-06	ホットドライバス用アルミブロックNO. 6	18,500	27,500	95	95									
1-1189-07	ホットドライバス用アルミブロックNO. 7	18,500	27,500	95	95									
1-1189-08	ホットドライバス用アルミブロックNO. 8	18,500	27,500	95	95									
1-1189-09	ホットドライバス用アルミブロックNO. 9	18,500	27,500	95	95									
1-1189-10	ホットドライバスアルミブロックNO. 10	18,500	27,500	95	95									
1-1189-11	ホットドライバスアルミブロックNO. 11	18,500	27,500	95	95									
1-1189-12	ホットドライバスアルミブロックNO. 12	18,500	27,500	95	95									
1-1189-13	HDB用 5mlチューブブロック	18,500	26,300	95	95									
1-1220-01	デシケーター (銅網線レンジ用) UDE	14,200	14,900	1123	1123									
1-1349-11	耳栓 EP-509 (100箱入)	7,800	8,600	2856	2856	1253								
1-1409-01	サンプル瓶 10個入り 730	600	660	1739	1739									
1-1409-02	サンプル瓶 10個入り 731	600	660	1739	1739									
1-1409-03	サンプル瓶 10個入り 732	720	790	1739	1739									
1-1409-06	サンプル瓶 10個入り 735	1,300	1,450	1739	1739									
1-1409-07	サンプル瓶 10個入り 736	1,300	1,450	1739	1739									
1-1409-08	サンプル瓶 10個入り 737	770	850	1739	1739									
1-1419-01	ベッコットM-3 II 線照射タイプ 百枚	1,180	1,250	3102	3102									
1-1419-02	ベッコットM-3 II 25kg Gy 100枚	1,980	2,050	3102	3102									
1-1421-01	交換パッド V9013-ESD 10個	4,300	4,400	3210	3210									
1-1421-02	交換パッド V9018-ESD 10個	4,300	4,400	3210	3210									
1-1421-03	交換パッド V9025-ESD 10個	4,300	4,400	3210	3210									
1-1421-04	交換パッド V9038-ESD 10個	4,300	4,400	3210	3210									
1-1421-05	交換パッド V9050-ESD 10個	4,300	4,400	3210	3210									
1-1421-06	交換パッド V9062-ESD 10個	7,200	7,400	3210	3210									
1-1421-07	交換パッド V9075-ESD 10個	7,200	7,400	3210	3210									
1-1436-01	白金線挟 真鍮通し (上)	1,680	2,150	1360	1360	997								
1-1474-12	乾燥ガラス器 13510150Y	6,500	7,200	1127	1127									
1-1474-13	乾燥ガラス器 13510180Y	9,000	9,900	1127	1127									
1-1474-14	乾燥ガラス器 13510210Y	12,500	13,800	1127	1127									
1-1474-15	乾燥ガラス器 13510240Y	18,800	20,700	1127	1127									
1-1474-16	乾燥ガラス器 13510300Y	34,500	36,000	1127	1127									
1-1537-01	軽量樹脂製運搬車 MPK-720-NBK	14,300	15,000	1230	1230									
1-1537-02	軽量樹脂製運搬車 MPK-720-NW	14,300	15,000	1230	1230									
1-1545-01-20	酸素モニタJKO-25S3校正証明書付	77,000	95,000	683	683									
1-1545-02-20	酸素モニタJKO-25L3校正証明書付	88,000	107,000	683	683									
1-1545-03-20	酸素モニタJKO-25W3校正証明書付	95,000	114,000	683	683									
1-1545-04-20	酸素モニタJKO25LJ3校正証明書付	90,000	109,000	683	683									
1-1594-11	水櫃 P P-18	7,900	8,010	51	51									
1-1599-01	PCRチューブ0.2ml平キャップ 千本	3,680	3,750	1271	1271		116							
1-1599-02	PCRチューブ0.2ml丸キャップ 千本	3,680	3,750	1271	1271			116						
1-1599-03	PCRチューブ0.2ml8連平蓋 120本	7,350	7,450	1271	1271				116					
1-1599-04	PCRチューブ0.2ml8連円蓋 120本	7,350	7,450	1271	1271					116				
1-1600-01	ピオラマイクロチューブ1.5ml 千本	2,100	2,250	1274	1274	956	115							
1-1600-02	ピオラマイクロチューブ2ml 千本	3,050	3,300	1274	1274	956	115							
1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml減菌250本	2,200	2,300	1274	1274	956	115							
1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 減菌250本	2,400	2,500	1274	1274	956	115							
1-1601-01	V96ウェルプレート丸底未減菌 135枚	16,300	16,600	1299	1299									
1-1601-02	V96ウェルプレート平底未減菌 135枚	16,300	16,600	1299	1299									
1-1601-03	V96ウェルプレート丸底減菌 135枚	18,900	19,200	1299	1299									
1-1601-04	V96ウェルプレート平底減菌 135枚	18,900	19,200	1299	1299									
1-1601-05	V96ウェルプレート丸底蓋付減菌 135枚	24,900	25,300	1299	1299									
1-1601-06	V96ウェルプレート平底蓋付減菌 135枚	24,900	25,300	1299	1299									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-1678-01	マイクロシリジ 001000	7,600	8,400	1433	1433									
1-1678-02	マイクロシリジ 002000	4,400	4,900	1433	1433									
1-1678-03	マイクロシリジ 003000	6,000	6,600	1433	1433									
1-1678-04	マイクロシリジ 004000	7,000	7,700	1433	1433									
1-1678-05	マイクロシリジ 005000	7,000	7,700	1433	1433									
1-1678-06	マイクロシリジ 006000	9,000	9,900	1433	1433									
1-1678-07	マイクロシリジ 007000	9,000	9,900	1433	1433									
1-1679-01	ガスタイトシリジ 002200	5,400	6,000	1433	1433									
1-1679-02	ガスタイトシリジ 003200	8,300	9,200	1433	1433									
1-1679-03	ガスタイトシリジ 004200	8,700	9,600	1433	1433									
1-1679-04	ガスタイトシリジ 005200	8,100	9,000	1433	1433									
1-1679-05	ガスタイトシリジ 006200	10,000	11,000	1433	1433									
1-1679-06	ガスタイトシリジ 007200	9,600	10,600	1433	1433									
1-1679-07	ガスタイトシリジ 008102	10,100	11,200	1433	1433									
1-1679-08	ガスタイトシリジ 008502	10,000	11,000	1433	1433									
1-1682-01	ガスタイトシリジ 007230	9,500	10,500	1433	1433									
1-1682-02	ガスタイトシリジ 008025	8,100	9,000	1433	1433									
1-1682-03	ガスタイトシリジ 008425	10,000	11,000	1433	1433									
1-1682-04	ガスタイトシリジ 008762	9,300	10,300	1433	1433									
1-1682-05	ガスタイトシリジ 008960	12,900	14,200	1433	1433									
1-1682-06	ガスタイトシリジ 009462	31,400	34,600	1433	1433									
1-1682-07	ガスタイトシリジ 009660	33,300	36,700	1433	1433									
1-1682-08	ガスタイトシリジ 009760	46,600	51,300	1433	1433									
1-1687-01	ルアーロック針 039802 5本入	5,700	6,300	1433	1433									
1-1687-02	ルアーロック針 039803 2本入	6,600	7,300	1433	1433									
1-1687-03	ルアーロック針 039807 5本入	7,000	7,700	1433	1433									
1-1687-04	ルアーロック針 039811 5本入	7,000	7,700	1433	1433									
1-1687-05	ルアーロック針 039822 5本入	6,100	6,800	1433	1433									
1-1687-06	ルアーロック針 039823 2本入	6,600	7,300	1433	1433									
1-1687-07	ルアーロック針 039827 5本入	7,400	8,200	1433	1433									
1-1687-08	ルアーロック針 039831 5本入	7,200	8,000	1433	1433									
1-1687-09	ルアーロック針 039842 5本入	5,400	6,000	1433	1433									
1-1687-10	ルアーロック針 039847 5本入	7,400	8,200	1433	1433									
1-1715-01	引掻き式硬度計 318	113,000	129,000	808	808									
1-1715-02	引掻き式硬度計 318-S	158,000	189,000	808	808									
1-1716-01	粘度カップ 321/ No. 1	32,000	33,000	784	784									
1-1716-03	粘度カップ 321/ No. 3	32,000	33,000	784	784									
1-1716-04	粘度カップ 321/ No. 4	32,000	33,000	784	784									
1-1716-05	粘度カップ 321/ No. 5	32,000	33,000	784	784									
1-1765-01	ボールバルブ PUBV-95-3-V	12,600	13,700	2212	2212									
1-1765-02	ボールバルブ PUBV-95-6-V	11,900	12,900	2212	2212									
1-1765-04	ボールバルブ PUBV-95-6, 35-V	11,900	12,900	2212	2212									
1-1768-02	ニューVLOK継手 VUWF-3, 2-V	1,360	1,470	2206	2206									
1-1768-03	ニューVLOK継手 VUWT-3, 2-V	2,960	3,210	2206	2206									
1-1768-04	ニューVLOK継手 VUWL-3, 2-V	1,820	1,970	2206	2206									
1-1799-01	耐薬スモック F-7223-01	14,000	18,000	2830	2830		323							43
1-1824-11	圧力切替器HT-1100	18,000	20,000	754	754									
1-196-01	6874-2502 GDXフィルタ150個	59,300	65,200	1583	1583									
1-196-02	6874-2504 GDXフィルタ150個	59,300	65,200	1583	1583									
1-196-03	GDXシリジフィルタ6900-2502	32,100	35,300	1583	1583									
1-196-04	GDXシリジフィルタ6900-2504	27,000	29,700	1583	1583									
1-197-01	PM2.5フィルタ50枚7592-104	71,400	78,500	679	679									
1-2029-01	粘度カップ 322/ No. 1	35,000	37,000	784	784									
1-2029-02	粘度カップ 322/ No. 2	35,000	37,000	784	784									
1-2029-03	粘度カップ 322/ No. 3	35,000	37,000	784	784									
1-2029-04	粘度カップ 322/ No. 4	35,000	37,000	784	784									
1-2036-01	ボールバルブ PUBVT-95-3-V	16,000	17,300	2212	2212									
1-2036-03	ボールバルブ PUBVT-95-3, 2-V	16,000	17,300	2212	2212									
1-2036-04	ボールバルブ PUBVT-95-6, 35-V	15,600	16,800	2212	2212									
1-2036-05	ボールバルブ PUBVT-95-9, 52-V	26,700	29,100	2212	2212									
1-2038-07	VLOK継手 VUWF6, 35X3, 2-V	1,410	1,530	2206	2206									
1-2039-01	VLOK継手 VUWH-9, 52C-V	1,340	1,450	2206	2206									
1-2039-02	ニューVLOK継手 VUWF-9, 52-V	1,910	2,070	2206	2206									
1-2039-04	ニューVLOK継手 VUWL-9, 52-V	2,380	2,580	2206	2206									
1-2039-07	VLOK継手 VUWF9, 52X3, 2-V	2,090	2,270	2206	2206									
1-2039-08	VLOK継手 VUWF9, 52X6, 35-V	1,910	2,070	2206	2206									
1-2040-01	ニューVLOK継手 VUWH-3A-V	920	1,000	2206	2206									
1-2040-02	ニューVLOK継手 VUWF-3-V	1,370	1,490	2206	2206									
1-2040-03	ニューVLOK継手 VUWT-3-V	2,960	3,210	2206	2206									
1-2041-02	ニューVLOK継手 VUWF-6-V	1,340	1,450	2206	2206									
1-2041-04	ニューVLOK継手 VUWL-6-V	1,940	2,100	2206	2206									
1-2041-07	ニューVLOK継手 VUWF-6X3-V	1,420	1,540	2206	2206									
1-205-01	ラボシェイカー (往復運動) SR-1	142,000	169,000	240	240									
1-205-05	ラボシェイカー用ホルダー F-01	21,500	24,200	240	240									
1-205-06	ラボシェイカー用ホルダー F-02	21,000	24,100	240	240									
1-205-07	ラボシェイカー用ホルダー F-03	20,500	23,400	240	240									
1-205-08	ラボシェイカー用万能浸漕台 N-01	28,400	31,400	240	240									
1-205-12	ラボシェイカー用フラット基板 SR-FLH	17,000	19,700	240	240									
1-2118-11	コンパクト電子天びん NVT2201JP	34,200	36,000	462	462									
1-2118-11-20	電子天びん NVT2201JP 校正付	49,200	51,000	462	462									
1-2118-12	コンパクト電子天びん NVT4201JP	37,000	38,900	462	462									
1-2118-12-20	電子天びん NVT4201JP 校正付	52,000	53,900	462	462									
1-2118-13	コンパクト電子天びん NVT12000JP	43,500	45,700	462	462									
1-2118-13-20	電子天びん NVT12000JP 校正付	58,500	60,700	462	462									
1-2118-16	コンパクト電子天びん NV222JP	33,700	35,400	462	462									
1-2118-17	コンパクト電子天びん NV2201JP	33,700	35,400	462	462									
1-2118-17-20	電子天びん NV2201JP 校正付	48,700	50,400	462	462									
1-2119-11	コンパクト電子天びん NV422JP	39,100	41,100	459	459									
1-2119-12	コンパクト電子天びん NV621JP	31,800	33,400	459	459									
1-2119-14	コンパクト電子天びん NVT6200JP	32,600	34,300	459	459									
1-2168-01	ヘンベイスクエアボトル コックなし	3,600	4,150	1752	1752									
1-2168-02	ヘンベイスクエアボトル コック付	4,650	5,350	1752	1752									
1-2169-01	手携げ平角瓶 コック付	3,500	4,050	1752	1752									
1-2170-01	ブラベール DSP-1F 白	400	450	1792	1792									
1-2170-02	ブラベール DSP-3F 白	610	680	1792	1792									
1-2170-03	ブラベール DSP-5F 白	1,000	1,100	1792	1792									
1-2175-11	ソフトキャリングケースU1174A	2,750	3,050	741	741									
1-2175-21	デジタルマルチメーター U1241C	43,800	47,900	741	741									
1-2175-22	デジタルマルチメーター U1242C	49,100	53,700	741	741									
1-2185-11	水槽 P-28	8,300	8,410	50	50		60	60						

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-2185-12	水橋 P P - 3 6	8,700	8,810	50	50		60	60						
1-2186-11	真空乾燥器 A V O - 2 0 0 V	194,000	204,000	18	18									
1-2186-12	真空乾燥器 A V O - 2 5 0 V	229,000	246,000	18	18									
1-2186-13	真空乾燥器 A V O - 3 1 0 V	299,000	318,000	18	18									
1-2186-14	真空乾燥器 A V O - 4 5 0 V	572,000	676,000	18	18									
1-2244-01	クリーンノールニトリルパウダ無毒L 百枚	3,200	3,500	2739	2739	572								
1-2244-02	クリーンノールニトリルパウダ無毒M 百枚	3,200	3,500	2739	2739	572								
1-2244-03	クリーンノールニトリルパウダ無毒S 百枚	3,200	3,500	2739	2739	572								
1-2244-51	クリンノールニトリル手袋ロングL 百枚十箱	28,800	31,700	2739	2739									
1-2244-52	クリンノールニトリル手袋ロングM 百枚十箱	28,800	31,700	2739	2739									
1-2244-53	クリンノールニトリル手袋ロングS 百枚十箱	28,800	31,700	2739	2739									
1-2247-01	ピオラモディスゴビペット1ml 500本	9,000	9,900	2004	2004			66						
1-2247-02	ピオラモディスゴビペット2ml 500本	12,000	13,200	2004	2004			66						
1-2247-03	ピオラモディスゴビペット5ml 200本	6,800	7,500	2004	2004			66						
1-2247-05	Vディスゴビペット25ml 150本	10,000	11,000	2004	2004			66						
1-2247-06	ピオラモディスゴビペット50ml 100本	12,000	13,200	2004	2004			66						
1-2247-14	ピオラモディスゴビペット 10ml	7,200	7,900	2004	2004			66						
1-2253-51	アズビュアニトリル手袋SP/HG L	27,800	30,600							3				
1-2253-52	アズビュアニトリル手袋SP/HG M	27,800	30,600							3				
1-2253-53	アズビュアニトリル手袋SP/HG S	27,800	30,600							3				
1-2254-51	アズビュアラテックス手袋SP L	21,100	23,200							5				
1-2254-52	アズビュアラテックス手袋SP M	21,100	23,200							5				
1-2254-53	アズビュアラテックス手袋SP S	21,100	23,200							5				
1-2255-51	アズビュアラテックス手袋SP/HG L	22,100	24,300							5				
1-2255-52	アズビュアラテックス手袋SP/HG M	22,100	24,300							5				
1-2255-53	アズビュアラテックス手袋SP/HG S	22,100	24,300							5				
1-226-01	ダブルアクションラッシュェイカー-SRR-2	179,000	208,000	240	240									
1-226-01-22	検査書付 ラッシュェイカー SRR-2	189,000	218,000	240	240									
1-2325-01	V蛋白結晶化プレート VCP-1 10枚	10,500	11,500	1302	1302									
1-2343-11	スタンド 2910010	13,600	14,300	1434	1434									
1-2343-12	ACアダプター 2910012	16,800	17,700	1434	1434									
1-2343-13	交換用シリンジ 2910020	11,100	11,700	1434	1434									
1-2343-14	交換用シリンジ 2910029	12,000	12,600	1434	1434									
1-2343-15	交換用シリンジ 2910035	13,200	13,900	1434	1434									
1-2343-16	スタンド(充電機能付) 2910030	60,000	63,000	1434	1434									
1-2343-17	交換用針 5本入 036910	5,700	6,300	1434	1434									
1-2343-18	交換用針 5本入 038110	5,500	6,100	1434	1434									
1-2343-19	交換用針 5本入 039110	5,500	6,100	1434	1434									
1-2365-01	分析天秤E X 124 G	259,000	272,000	445	445									
1-2365-02	分析天秤E X 224 G	297,000	312,000	445	445									
1-2365-03	分析天秤E X 324 G	344,000	362,000	445	445									
1-2365-04	分析天秤E X 223 G	242,000	255,000	445	445									
1-2365-05	分析天秤E X 423 G	248,000	261,000	445	445									
1-2365-06	分析天秤E X 623 G	268,000	282,000	445	445									
1-2365-07	分析天秤E X 1103 G	359,000	377,000	445	445									
1-250-02	マグネチックスターラー HS-3B型	31,500	32,800	188	188									
1-254-11	強力マグネチックスターラー HS-4SD	111,000	116,000	201	201									
1-255-01	マグネチックスターラー HS-360	131,000	135,000	194	194									
1-262-01	電池式スターラー HS-4DC	26,000	28,300	190	190									
1-270-01	試験管ミキサー HM-10型(固定式)	38,000	38,700	229	229									
1-2758-01-20	ジェネレータAFG-2005校正証明書付	60,800	70,400	735	735									
1-2758-03-20	ジェネレータAFG-2105校正証明書付	67,000	77,000	735	735									
1-2758-05-20	ジェネレータAFG-2112校正証明書付	82,000	84,000	735	735									
1-2898-01	ステンレス角ムップ SUG-101	2,800	3,000	2091	2091									
1-2898-02	ステンレス角ムップ SUG-102	5,000	5,200	2091	2091									
1-2900-01	チェンクランプ	3,400	4,080	2088	2088									
1-2913-02	樹脂連結平台車PD-4063E	6,900	8,000	1241	1241									
1-2913-11	樹脂連結平台車PD-4032SE	6,200	7,200	1241	1241									
1-2956-01	ピオラモディスボセルUVC-Z8, 5百個	9,790	10,800	1619	1619									
1-2956-02	ピオラモディスボセルUVC-SM 百個	9,790	10,800	1619	1619									
1-2956-11	ピオラモUVC-Z8, 5用アダプター	6,380	6,500	1619	1619									
1-2958-01	ビーズ破砕装置BM-1S	140,000	151,000	282	282									
1-2996-01	ハイプレッシャージャッキJ-20	680,000	694,000	281	281									
1-2997-01	ハイプレッシャージャッキJ-1MP	335,000	392,000	281	281									
1-3099-01	10連式マグネチックスターラーHS400	230,000	236,000	194	194									
1-312-01	ハンドプレス 本体	47,700	61,800	277	277									
1-312-02	ハンドプレス 10mmアダプター	15,400	15,500	277	277									
1-312-03	ハンドプレス 12mmアダプター	15,400	15,500	277	277									
1-312-04	ハンドプレス 15mmアダプター	15,400	15,500	277	277									
1-312-05	ハンドプレス 20mmアダプター	15,400	15,500	277	277									
1-312-06	ハンドホットプレス HHP-1	157,900	165,000	278	278									
1-312-17	ハンドホットプレス HHP2-2D	245,000	264,000	278	278									
1-3122-01	ニッソードライ M-50FR 10個入	3,500	3,680	1132	1132									
1-3122-02	ニッソードライ M-200FR 5個	4,800	5,280	1132	1132									
1-3122-03	ニッソードライ M-100FR 5個	3,500	3,850	1132	1132									
1-313-01	ハイプレッシャージャッキ J-15	284,000	350,000	281	281									
1-3146-12	スノコ 195x155	4,500	6,000	55	55		63							
1-3146-41	ウォーターバスWB-80K	58,000	63,000	55	55		63							
1-3147-41	オイルバスOB-200K	62,500	68,000	66	66									
1-3147-42	OB-250K オイルバス	86,000	98,000	66	66									
1-3149-41	オイルバスOB-200M	58,000	65,000	66	66									
1-315-02	攪拌機用十字クランプ	15,400	21,200	178	178		83							
1-3162-11	ホットドライバス HDB-1N	57,000	64,000	95	95									
1-3162-12	ホットドライバス HDB-2N	65,000	68,800	95	95									
1-3229-01	LCRメーターU1731C	48,500	53,100	736	736									
1-3229-02	LCRメーターU1732C	57,800	63,400	736	736									
1-3229-03	LCRメーターU1733C	65,500	71,900	736	736									
1-3339-01	エコノミー台はかりSD35JP	30,000	31,500	475	475									
1-3339-01-20	エコノミー台はかりSD35JP校正書付	52,000	53,500	475	475									
1-3339-02	エコノミー台はかりSD75JP	30,000	31,500	475	475									
1-3339-02-20	エコノミー台はかりSD75JP校正書付	52,000	53,500	475	475									
1-3339-03	エコノミー台はかりSD200JP	30,000	31,500	475	475									
1-3339-03-20	エコノミー台はかりSD200JP校正書付	42,000	43,500	475	475									
1-3339-04	エコノミー台はかりSD75LJP	44,900	47,200	475	475									
1-3339-04-20	エコノミー台はかりSD75LJP校正書付	66,900	69,200	475	475									
1-3339-05	エコノミー台はかりSD200LJP	44,900	47,200	475	475									
1-3339-05-20	エコノミー台はかりSD200LJP校正書付	79,900	82,200	475	475									
1-336-05	ミックスローター MR-3	72,000	77,000	248	248	1284								
1-336-05-22	検査書付 ミックスローター MR-3	82,000	87,000	248	248									
1-336-06	ミックスローター MR-5	91,000	92,000	248	248									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-336-06-22	検査書付 ミックスローター MR-5	101,000	102,000	248	248									
1-336-07	ミックスローター MR-3 S	69,000	78,500	248	248									
1-336-07-22	検査書付 ミックスローター MR-3 S	79,000	88,500	248	248									
1-336-08	ミックスローター MR-5 S	88,000	95,000	248	248									
1-336-08-22	検査書付 ミックスローター MR-5 S	98,000	105,000	248	248									
1-3392-01	オールステンレスH型スタンド小	28,240	33,650	2081	2081									
1-3392-02	オールステンレスH型スタンド中	33,420	39,810	2081	2081									
1-3392-03	オールステンレスH型スタンド大	41,180	49,080	2081	2081									
1-3392-04	オールステンレスH型スタンド特大	59,300	68,200	2081	2081									
1-3393-01	オールステンレス平台スタンド小	22,600	26,910	2081	2081									
1-3393-02	オールステンレス平台スタンド中	27,780	33,100	2081	2081									
1-3393-03	オールステンレス平台スタンド大	34,840	41,490	2081	2081									
1-3394-01	角型ムフフ中-SH型-赤	700	840	2091	2091									
1-3394-02	角型ムフフ中-SH型-赤	1,120	1,340	2091	2091									
1-3395-01	両開回転式ムフフ付クランプ小SH型-赤	1,640	1,970	2083	2083									
1-3395-02	両開回転式ムフフ付クランプ中SH型-赤	1,880	2,260	2083	2083									
1-3395-03	両開回転式ムフフ付クランプ大SH型-赤	1,920	2,300	2083	2083									
1-3461-11	箱型定盤105-3030 機械仕上	24,200	22,000	917	917									
1-3461-12	箱型定盤105-3040 機械仕上	36,080	32,800	917	917									
1-3461-13	箱型定盤105-3045 機械仕上	46,860	42,600	917	917									
1-3461-14	箱型定盤105-4545 機械仕上	63,360	57,600	917	917									
1-3461-15	箱型定盤105-4560 機械仕上	103,400	94,000	917	917									
1-3462-11	箱型定盤105-3030 B級仕上	44,000	40,000	917	917									
1-3462-12	箱型定盤105-3040 B級仕上	65,560	59,600	917	917									
1-3462-13	箱型定盤105-3045 B級仕上	79,200	72,000	917	917									
1-3462-14	箱型定盤105-4545 B級仕上	130,240	118,400	917	917									
1-3462-15	箱型定盤105-4560 B級仕上	165,660	150,600	917	917									
1-3463-11	箱型定盤105-3030 A級仕上	46,860	42,600	917	917									
1-3463-12	箱型定盤105-3040 A級仕上	75,240	68,400	917	917									
1-3463-13	箱型定盤105-3045 A級仕上	88,000	80,000	917	917									
1-3463-14	箱型定盤105-4545 A級仕上	145,200	132,000	917	917									
1-3463-15	箱型定盤105-4560 A級仕上	183,920	167,200	917	917									
1-3465-11	VブロックA型 126-50 機械仕上	9,680	8,800	916	916									
1-3465-12	VブロックA型 126-75 機械仕上	9,680	8,800	916	916									
1-3465-13	VブロックA型 126-100 機械仕上	13,200	12,000	916	916									
1-3465-14	VブロックA型 126-125 機械仕上	19,800	18,000	916	916									
1-3465-15	VブロックA型 126-150 機械仕上	26,400	24,000	916	916									
1-3467-11	VブロックA型 126-50 A級仕上	26,400	24,000	916	916									
1-3467-12	VブロックA型 126-75 A級仕上	35,200	32,000	916	916									
1-3467-13	VブロックA型 126-100 A級仕上	44,000	40,000	916	916									
1-3467-14	VブロックA型 126-125 A級仕上	66,000	60,000	916	916									
1-3467-15	VブロックA型 126-150 A級仕上	80,300	73,000	916	916									
1-3468-11	VブロックB型 127-50 機械仕上	7,480	6,800	916	916									
1-3468-12	VブロックB型 127-75 機械仕上	8,800	8,000	916	916									
1-3468-13	VブロックB型 127-100 機械仕上	11,440	10,400	916	916									
1-3468-14	VブロックB型 127-125 機械仕上	17,160	15,600	916	916									
1-3468-15	VブロックB型 127-150 機械仕上	24,200	22,000	916	916									
1-3470-11	VブロックB型 127-50 A級仕上	23,100	21,000	916	916									
1-3470-12	VブロックB型 127-75 A級仕上	30,800	28,000	916	916									
1-3470-13	VブロックB型 127-100 A級仕上	39,600	36,000	916	916									
1-3470-14	VブロックB型 127-125 A級仕上	56,760	51,600	916	916									
1-3470-15	VブロックB型 127-150 A級仕上	70,400	64,000	916	916									
1-3500-21	ピオラモ遠洗管ⅡVIO-15BN 四百本	8,800	9,300	2031	2031	956								
1-3500-22	ピオラモ遠洗管ⅡVIO-50BN 二百本	5,900	6,400	2031	2031	956								
1-3500-31	ピオラモ遠洗管ⅡVIO-15RN 四百本	13,000	13,500	2031	2031									
1-3500-32	V遠洗管ⅡVIO-50RN 144本	6,000	6,400	2031	2031									
1-353-01	アズラが滅菌手袋LTX-W S 50双	6,000	6,600	2735	2735									
1-353-02	アズラが滅菌手袋LTX-W M 50双	6,000	6,600	2735	2735									
1-353-03	アズラが滅菌手袋LTX-W L 50双	6,000	6,600	2735	2735									
1-3552-01	バキュームクリナー NVC-20PA	22,700	24,800	2633	2633									
1-361-01	コンパクトエアポンプ NUP-1	70,000	78,300	396	396									
1-361-02	コンパクトエアポンプ NUP-2	92,400	102,000	396	396									
1-3655-01	粒度測定器232/Ⅰ	87,000	92,000	802	802									
1-3655-02	粒度測定器232/Ⅱ	87,000	92,000	802	802									
1-3655-03	粒度測定器232/Ⅲ	87,000	92,000	802	802									
1-3655-04	粒度測定器232/Ⅳ	87,000	92,000	802	802									
1-3656-01	マルチクロスカッター295/Ⅰ	86,000	96,000	805	805									
1-3656-02	マルチクロスカッター295/Ⅱ	86,000	96,000	805	805									
1-3656-03	マルチクロスカッター295/Ⅲ	89,000	109,000	805	805									
1-3657-01	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅰ	94,000	103,000	802	802									
1-3657-02	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅱ	94,000	103,000	802	802									
1-3657-03	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅲ	94,000	103,000	802	802									
1-3657-04	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅳ	94,000	103,000	802	802									
1-3657-05	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅴ	94,000	105,000	802	802									
1-3657-06	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅵ	94,000	105,000	802	802									
1-3657-07	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅶ	94,000	105,000	802	802									
1-3657-08	ウェット用膜厚測定器234R/Ⅷ	94,000	105,000	802	802									
1-3833-01	ワンタッチ給油栓MWC-40BSR	6,400	6,880	1886	1886									
1-3833-02	ワンタッチ給油栓MWC-40BSG	6,400	6,880	1886	1886									
1-3833-03	ワンタッチ給油栓MWC-40BSY	6,400	6,880	1886	1886									
1-3834-01	ワンタッチ給油栓MWC-50BSR	7,800	8,480	1886	1886									
1-3834-02	ワンタッチ給油栓MWC-50BSG	7,800	8,480	1886	1886									
1-3834-03	ワンタッチ給油栓MWC-50BSY	7,800	8,480	1886	1886									
1-3835-11	ワンタッチ給油栓MWC-40SUS	42,000	44,000	1886	1886									
1-388-01	ファイバースコープPST-2486	77,700	86,500	865	865						85			
1-3886-02-20	マルチメータGDM-8261A 校正書付	102,800	119,800	739	739									
1-3886-03-20	マルチメータGDM-8341校正証明書付	57,000	79,800	739	739									
1-3886-04-20	マルチメータGDM-8342校正証明書付	67,000	89,800	739	739									
1-3887-01-20	直流安定化電源GPS-1830D校正書付	40,000	45,000	728	728									
1-3887-02-20	直流安定化電源GPS-1850D校正書付	50,000	55,000	728	728									
1-3887-03-20	直流安定化電源GPS-3030D校正書付	50,000	55,000	728	728									
1-3889-11-20	直流安定化電源PSW-360L80校正付	105,000	115,000	729	729									
1-3889-12-20	直流安定化電源PSW-360L30校正付	110,000	120,000	729	729									
1-3889-13-20	直流安定化電源PSW-720L80校正付	145,000	155,000	729	729									
1-3889-14-20	直流安定化電源PSW-720L30校正付	155,000	165,000	729	729									
1-3889-15-20	直流安定化電源PSW-360M160校正	135,000	145,000	729	729									
1-3889-16-20	直流安定化電源PSW-720M160校正	195,000	205,000	729	729									
1-3889-17-20	直流安定化電源PSW-1080L30校正	270,000	280,000	729	729									
1-3889-18-20	直流安定化電源PSW-1080L80校正	225,000	235,000	729	729									
1-3889-19-20	直流安定化電源PSW1080M160校正	285,000	295,000	729	729									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト	ナビズ2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズビュア	アズツール	ナビ助2021	感染症対策用	ウェルビー
				機器2021	2021	2016	2020	2021	2021	品パンフ	ングパンフ			
				頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
1-3889-23-20	直流安定化電源 P S W - 3 6 0 H 8 0 0 校正	155,000	165,000	729	729									
1-3889-24-20	直流安定化電源 P S W - 7 2 0 H 8 0 0 校正	215,000	225,000	729	729									
1-3889-25-20	直流安定化電源 P S W 1 0 8 0 H 8 0 0 校正	315,000	325,000	729	729									
1-3911-01	A P ラテックス手袋 L 指先エンボス百枚	5,000	5,500							4				
1-3911-02	A P ラテックス手袋厚手 M 指先エンボス	5,000	5,500							4				
1-3911-03	A P ラテックス手袋 S 指先エンボス百枚	5,000	5,500							4				
1-3911-04	A P ラテックス手袋 S S 指先エンボス百枚	5,000	5,500							4				
1-3911-51	A P ラテックス手袋厚手 L 指先エンボス	43,300	47,600							4				
1-3911-52	A P ラテックス手袋厚手 M 指先エンボス	43,300	47,600							4				
1-3911-53	A P ラテックス手袋厚手 S 指先エンボス	43,300	47,600							4				
1-3911-54	A P ラテックス手袋 S S 指先エンボス千枚	43,300	47,600							4				
1-3933-71	A P 抗菌粘着マット 4 5 9 0	12,000	13,600				272			65				
1-3933-72	A P 抗菌粘着マット 6 0 9 0	13,500	15,300				272			65				
1-3933-73	A P 抗菌粘着マット 6 0 1 2 0	19,200	21,700				272			65				
1-3991-11	作業用踏み台 T A F - 9 2 M G	55,600	64,900	1246	1246									
1-3991-12	作業用踏み台 T A F - 9 3 M G	66,700	77,800	1246	1246									
1-4069-01	フロートスイッチ M F S 1 7 - D	2,850	3,050	775	775									
1-4069-02	フロートスイッチ M F S 2 1 - K	2,900	3,030	775	775									
1-4094-21	ラコムテスター pH 計 p H T e s t r 1 0	19,000	21,700	628	628		212							
1-4094-21-20	p H 計 p H T e s t r 1 0 校正証明書付	29,000	31,700	628	628									
1-4094-22	ラコムテスター pH 計 p H T e s t r 2 0	21,000	24,500	628	628		212							
1-4094-22-20	p H 計 p H T e s t r 2 0 校正証明書付	31,000	34,500	628	628									
1-4111-11	抗菌粘着マット 4 5 9 0	2,950	3,100	3126	3126									
1-4111-12	抗菌粘着マット 6 0 9 0	3,380	3,500	3126	3126									
1-4111-13	抗菌粘着マット 6 0 1 2 0	4,330	4,500	3126	3126									
1-4130-21	マグネチックスターラー H S - 3 0 D N	39,800	42,000	189	189									
1-4130-22	H S - 3 0 D N G マグネチックスターラー	42,800	45,000	189	189									
1-4213-01	水中ポンプ F P - 1 0 S 5 0 H z	33,400	36,600	376	376									
1-4213-02	水中ポンプ F P - 1 0 S 6 0 H z	33,400	36,600	376	376									
1-4231-01	廃液用ポート 蓋付 H R H	1,400	1,440	2058	2058									
1-4248-01	ミニウォーターポンプ E W P - 0 1	26,500	26,700	374	374									
1-4250-71	A P クリーンマット 強粘着 4 5 9 0	18,200	20,600				272			64				
1-4250-72	A P クリーンマット 強粘着 6 0 9 0	23,000	26,000				272			64				
1-4250-73	A P クリーンマット 強粘着 6 0 1 2 0	32,600	37,000				272			64				
1-4255-01	E S D シート C C B P 1 2 0 6 G R	25,000	28,300							89				
1-4255-02	E S D シート C C B P 1 2 0 6 G L	25,000	28,300							89				
1-4255-03	E S D シート C C B P 1 2 0 9 G R	36,300	41,200							89				
1-4255-04	E S D シート C C B P 1 2 0 9 G L	36,300	41,200							89				
1-4255-05	E S D シート C C B P 1 2 1 2 G R	49,600	56,200							89				
1-4255-06	E S D シート C C B P 1 2 1 2 G L	49,600	56,200							89				
1-4255-07	アズビュア E S D シート 1 0 0 0 幅 緑	39,300	44,600							89				
1-4255-08	アズビュア E S D シート 1 0 0 0 幅 灰	39,300	44,600							89				
1-4255-09	A P E S D シート 1 0 0 0 幅 アイボリー	43,700	49,500							89				
1-4255-10	A P E S D シート 1 0 0 0 幅 緑色光沢	38,000	67,400							89				
1-4255-21	E S D シート L グリーン 1 2 1 0 L G N	43,800	49,670							89				
1-4401-11	焼口シャーレ φ 9 0 × 2 1	1,980	2,200	1251	1251									
1-4401-12	焼口シャーレ φ 1 2 0 × 3 1	4,900	5,400	1251	1251									
1-4402-01	腰高シャーレ (焼口) 6 0 × 4 5	2,100	2,310	1251	1251									
1-4402-02	腰高シャーレ (焼口) 6 0 × 6 0	2,600	2,860	1251	1251									
1-4402-03	腰高シャーレ (焼口) 6 0 × 9 0	2,900	3,190	1251	1251									
1-4402-04	腰高シャーレ (焼口) 7 5 × 4 5	2,300	2,530	1251	1251									
1-4402-05	腰高シャーレ (焼口) 7 5 × 6 0	2,800	3,080	1251	1251									
1-4402-06	腰高シャーレ (焼口) 9 0 × 4 5	2,500	2,750	1251	1251									
1-4402-07	腰高シャーレ (焼口) 9 0 × 6 0	2,500	2,750	1251	1251									
1-4402-08	腰高シャーレ (焼口) 1 2 0 × 6 0	5,400	5,950	1251	1251									
1-4403-01	結晶皿 φ 9 0	2,700	2,970	1959	1959									
1-4403-02	結晶皿 φ 1 2 0	4,600	5,060	1959	1959									
1-4412-01	デシケーター用中板 1 2 0 mm	730	870	1128	1128									
1-4412-02	デシケーター用中板 1 5 0 mm カットマン型	800	1,060	1128	1128									
1-4412-03	デシケーター用中板 1 8 0 mm カットマン型	1,120	1,480	1128	1128									
1-4412-04	デシケーター用中板 2 1 0 mm カットマン型	1,500	2,000	1128	1128									
1-4569-11	φ 6 0 筋入りポート	1,800	1,980	2054	2054									
1-4569-12	φ 7 5 筋入りポート	1,900	2,100	2054	2054									
1-4569-13	φ 1 0 0 筋入りポート	2,000	2,200	2054	2054									
1-4602-31	スターラー用サポートロード	1,800	3,150	185	185									
1-4625-01	バイオラポフィット手袋 粉無 L 百枚	2,700	2,900	2735	2735		129							
1-4625-02	バイオラポフィット手袋 粉無 M 百枚	2,700	2,900	2735	2735									
1-4625-03	バイオラポフィット手袋 粉無 S 百枚	2,700	2,900	2735	2735									
1-4634-01	ポリスポイド 5 m l 1 0 0 本	1,400	1,500	2014	984									
1-4646-11	マグネチックスターラー H S - 5 0 E - A	24,800	28,000	189	189									
1-4653-01	ポリスポイド 採血用 1 m l 1 0 0 本	990	1,100	2014	984									
1-4654-01	ビベット E - 2 6 2 1 0 0 0 本	19,700	21,700	2013	85									
1-4654-02	ビベット E - 2 2 2 1 0 0 0 本	14,200	15,600	2013	85									
1-4654-03	ビベット E - 2 1 2 1 0 0 0 本	14,200	15,600	2013	85									
1-4654-04	ビベット E - 2 7 2 1 0 0 0 本	14,200	15,600	2013	85									
1-4654-05	ビベット E - 2 3 1 1 0 0 0 本	35,000	38,500	2013	85									
1-4655-01	ポリスポイド 1 m l 1 0 0 本	990	1,100	2014	984									
1-4656-01	スポイト 2 m l 1 0 0 本	990	1,100	2014										
1-4656-02	スポイト 2 m l 1 0 0 0 本	8,900	9,800	2014	984									
1-4695-01	A S F I T スーパービュア P V C ) L 百枚	3,200	3,500	2748	2748									
1-4695-02	A S F I T スーパービュア P V C ) M 百枚	3,200	3,500	2748	2748									
1-4695-03	A S F I T スーパービュア P V C ) S 百枚	3,200	3,500	2748	2748									
1-4707-03	α 折りたたみコンテナ C R - S 5 0 N D B	1,880	2,350	1898	144									
1-4707-04	α 折りたたみコンテナ C R - S 5 0 N T M	1,880	2,350	1898	144									
1-4707-05	コンテナフタ C R - S 5 0 F D B	830	1,050	1898	144									
1-4714-11	サニフィットニトリル手袋 青 L 1 0 0 枚	1,800	1,920	2745	569									
1-4714-12	サニフィットニトリル手袋 青 M 1 0 0 枚	1,800	1,920	2745	569									
1-4714-13	サニフィットニトリル手袋 青 S 1 0 0 枚	1,800	1,920	2745	569									
1-4714-14	サニフィットニトリル手袋 S S 1 0 0 枚	1,800	1,920	2745	569									
1-4718-01	校正液 1 0 μ S 2 0 m l × 5	3,100	3,500	638										
1-4718-02	校正液 4 4 7 μ S 2 0 m l × 5	3,500	3,900	638										
1-4731-71	A P クリーンマット 中粘着 6 0 9 0 白	23,000	26,000				272			64				
1-4731-72	A P クリーンマット 中粘着 6 0 1 2 0 白	32,600	37,000				272			64				
1-4731-73	A P クリーンマット 中粘着 4 5 9 0 白	18,200	20,600				272			64				
1-4737-71	A P 帯電防止粘着マット 4 5 9 0 白	20,600	23,300	3125	3125					64				
1-4737-72	A P 帯電防止粘着マット 6 0 9 0 白	25,300	28,700	3125	3125					64				
1-4737-73	A P 帯電防止粘着マット 6 0 1 2 0 白	35,000	39,700	3125	3125					64				
1-4737-74	A P 帯電防止粘着マット 4 5 9 0 青	20,600	23,300	3125	3125					64				
1-4737-75	A P 帯電防止粘着マット 6 0 9 0 青	25,300	28,700	3125	3125					64				
1-4737-76	A P 帯電防止粘着マット 6 0 1 2 0 青	35,000	39,700	3125	3125					64				



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-4767-51	AP NBR手袋PKスームスII L 千枚	47,300	52,000							2				
1-4767-52	AP NBR手袋PKスームスII M 千枚	47,300	52,000							2				
1-4767-53	AP NBR手袋PKスームスII S 千枚	47,300	52,000							2				
1-4767-54	AP NBR手袋PKスームスIIS 千枚	47,300	52,000							2				
1-4768-51	AP NBR手袋PKエンボスII L 千枚	42,200	46,400							2				
1-4768-52	AP NBR手袋PKエンボスII M 千枚	42,200	46,400							2				
1-4768-53	AP NBR手袋PKエンボスII S 千枚	42,200	46,400							2				
1-4768-54	AP NBR手袋PKエンボスIIS 千枚	42,200	46,400							2				
1-4769-51	APNBR手袋PKハイグリップII L 千枚	48,300	53,100							2				
1-4769-52	APNBR手袋PKハイグリップII M 千枚	48,300	53,100							2				
1-4769-53	APNBR手袋PKハイグリップII S 千枚	48,300	53,100							2				
1-4769-54	APNBR手袋PKハイグリップIIS 千枚	48,300	53,100							2				
1-4773-51	APNBR手袋PK指先エンボスII L 千枚	46,800	51,500							2				
1-4773-52	APNBR手袋PK指先エンボスII M 千枚	46,800	51,500							2				
1-4773-53	APNBR手袋PK指先エンボスII M 千枚	46,800	51,500							2				
1-4773-54	APNBR手袋PK指先エンボスII S 千枚	46,800	51,500							2				
1-4773-55	APNBR手袋PK指先エンボスIIS 千枚	46,800	51,500							2				
1-4774-51	AP ラテ手袋PKスームスII L 千枚	32,400	35,600							4				
1-4774-52	AP ラテ手袋PKスームスII M 千枚	32,400	35,600							4				
1-4774-53	AP ラテ手袋PKスームスII S 千枚	32,400	35,600							4				
1-4774-54	AP ラテ手袋PKスームスII SS 千枚	32,400	35,600							4				
1-4775-51	AP ラテ手袋PKエンボスII L 千枚	32,400	35,600							4				
1-4775-52	AP ラテ手袋PKエンボスII M 千枚	32,400	35,600							4				
1-4775-53	AP ラテ手袋PKエンボスII S 千枚	32,400	35,600							4				
1-4775-54	AP ラテ手袋PKエンボスII SS 千枚	32,400	35,600							4				
1-4776-51	AP ラテ手袋PKハイグリップII L 千枚	34,000	37,400							4				
1-4776-52	AP ラテ手袋PKハイグリップII M 千枚	34,000	37,400							4				
1-4776-53	AP ラテ手袋PKハイグリップII S 千枚	34,000	37,400							4				
1-4776-54	APラテ手袋PKハイグリップIIS 千枚	34,000	37,400							4				
1-4800-52	ローラー転写シート フィルム 10シート	26,500	30,000	3116	3116					66				
1-4817-11	電子天秤 SPX123JJP	67,700	71,100	459	459									
1-4822-51	APクリンマット 弱粘着 450	16,900	19,100							64				
1-4822-52	APクリンマット 弱粘着 600	20,500	23,200							64				
1-4822-53	APクリンマット 弱粘着 1200	26,800	30,400							64				
1-4823-51	AP帯電防止ソフト粘着マット450	19,500	22,100							64				
1-4823-52	AP帯電防止ソフト粘着マット600	23,000	26,100							64				
1-4823-53	AP帯電防止ソフト粘着マット1200	29,000	32,900							64				
1-4875-01	タイゴンチューブ3350ABW00001	17,300	18,300	2162	2162									
1-4875-02	タイゴンチューブ3350ABW00002	20,600	21,700	2162	2162									
1-4875-03	タイゴンチューブ3350ABW00003	25,900	27,300	2162	2162									
1-4875-04	タイゴンチューブ3350ABW00004	24,800	26,200	2162	2162									
1-4875-05	タイゴンチューブ3350ABW00005	31,300	33,000	2162	2162									
1-4875-06	タイゴンチューブ3350ABW00006	25,900	27,300	2162	2162									
1-4875-07	タイゴンチューブ3350ABW00007	37,900	39,900	2162	2162									
1-4875-08	タイゴンチューブ3350ABW00009	31,300	33,000	2162	2162									
1-4875-09	タイゴンチューブ3350ABW00011	33,500	35,300	2162	2162									
1-4875-10	タイゴンチューブ3350ABW00012	40,000	42,100	2162	2162									
1-4875-11	タイゴンチューブ3350ABW00013	56,200	59,100	2162	2162									
1-4875-12	タイゴンチューブ3350ABW00014	76,800	80,700	2162	2162									
1-4875-13	タイゴンチューブ3350ABW00016	41,100	43,300	2162	2162									
1-4875-14	タイゴンチューブ3350ABW00017	46,500	48,900	2162	2162									
1-4875-15	タイゴンチューブ3350ABW00018	64,800	68,200	2162	2162									
1-4875-16	タイゴンチューブ3350ABW00019	87,500	92,000	2162	2162									
1-4877-01	クリンガードG10手袋 L 150枚	5,250	4,300	2745	2745									
1-4877-02	クリンガードG10手袋 M 150枚	5,250	4,300	2745	2745									
1-4877-03	クリンガードG10手袋 S 150枚	5,250	4,300	2745	2745									
1-4877-04	クリンガードG10手袋 XS 150枚	5,250	4,300	2745	2745									
1-4979-01	バキュームクリナー Sp-1510	112,000	132,000	2632	2632									
1-5088-11	スターラ付恒温槽 HTS-50NDS	188,000	195,000	63	63									
1-5116-71	APクリンマット 中粘着 4590青	18,200	20,600				272			64				
1-5116-72	APクリンマット 中粘着 6090青	23,000	26,000				272			64				
1-5116-73	APクリンマット 中粘着 60120青	32,600	37,000				272			64				
1-5116-74	APクリンマット 中粘着 3870青	13,900	15,800				272			64				
1-5174-01	ビッグローターBR-2	208,000	245,000	247	247									
1-5174-01-22	検査書付 ビッグローターBR-2	218,000	255,000	247	247									
1-5181-03	ステンレスローター TR-118S	81,500	83,500	246	246									
1-5181-03-22	検査書付 ローター TR-118S	91,500	93,500	246	246									
1-5182-01	ローターオプション試験管ホルダ18mm	20,000	29,100	246	246									
1-5182-02	ローターオプション試験管ホルダ25mm	18,000	31,700	246	246									
1-5182-06	ローターオプションバイアル瓶用ホルダ	18,800	26,800	246	246									
1-5182-07	ローター用チューブホルダー 1.5用	11,200	20,900	246	246									
1-5182-09	ローター用チューブホルダー 15mL	10,000	15,400	246	246									
1-5182-10	ローター用チューブホルダー50mL用	11,200	11,600	246	246									
1-5182-11	チューブホルダー50mL用(φ29mm)	10,000	12,700	246	246									
1-5182-12	チューブローター用5mLホルダー	15,000	16,800	246	246									
1-5421-41	小型インキュベーター IC-150MA	78,000	81,300	32	32		53							
1-5421-41-22	検査書付インキュベーターIC-150MA	88,000	91,300	32	32									
1-5479-01	ハンディーUVランプ LUV-4	20,200	21,100	1604	1604		68							
1-5479-02	ハンディーUVランプ LUV-6	26,700	27,600	1604	1604		68							
1-5479-03	ハンディーUVランプ LUV-16	37,600	38,400	1604	1604		68							
1-5479-04	ハンディーUVランプ SUV-4	24,500	25,700	1604	1604		68							
1-5479-05	ハンディーUVランプ SUV-6	33,900	35,100	1604	1604		68							
1-5479-06	ハンディーUVランプ SUV-16	42,600	44,200	1604	1604		68							
1-5479-07	ハンディーUVランプ SLUV-4	29,800	31,100	1604	1604		68							
1-5479-08	ハンディーUVランプ SLUV-6	42,000	43,500	1604	1604		68							
1-5479-09	ハンディーUVランプ SLUV-8	51,000	52,300	1604	1604		68							
1-5479-20	ハンディーUVランプ用アクセサリ 暗箱	26,400	29,500	1604	1604		68							
1-5479-21	ハンディーUVランプ用ランプスタンド	8,000	9,150	1604	1604		68							
1-5479-22	UVランプビューイングキャビネット	128,500	138,000	1604	1604		68							
1-5505-01	トルネード用攪拌羽根 F-40	360	460	160	160									
1-5505-02	トルネード用攪拌羽根 P-60	450	480	160	160									
1-5505-03	トルネード用攪拌羽根 DF-70	540	580	160	160									
1-5505-04	トルネード用攪拌羽根 T-80	720	780	160	160									
1-5505-05	トルネード用攪拌羽根 PB-60	1,260	1,300	160	160									
1-5505-06	トルネード用攪拌羽根 DFB-70	1,710	1,760	160	160									
1-5505-07	トルネード用攪拌羽根 TB-80	1,800	1,860	160	160									
1-5505-08	トルネード用攪拌羽根 FFP-50	4,000	4,830	160	160									
1-5505-09	トルネード用攪拌羽根 DT-50	4,000	4,800	160	160									
1-5505-10	トルネード用攪拌羽根 FT-50	4,000	5,020	160	160									
1-5505-11	トルネード用攪拌羽根 FUT-50	4,000	4,640	160	160									



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-5505-12	トルネード用攪拌羽根 F P - 7 5	6,000	6,200	160	160									
1-5505-13	トルネード用攪拌羽根 D T - 7 5	6,000	6,140	160	160									
1-5505-14	トルネード用攪拌羽根 F T - 7 5	6,000	6,140	160	160									
1-5505-15	トルネード用攪拌羽根 F U T - 7 5	6,000	6,140	160	160									
1-5505-16	トルネード用攪拌羽根 F P - 1 0 0	7,000	7,200	160	160									
1-5505-17	トルネード用攪拌羽根 D T - 1 0 0	7,000	7,200	160	160									
1-5505-18	トルネード用攪拌羽根 F T - 1 0 0	7,000	7,140	160	160									
1-5505-19	トルネード用攪拌羽根 F U T - 1 0 0	7,000	7,140	160	160									
1-5505-20	トルネード用攪拌羽根 P - 1 0 0	7,000	7,330	160	160									
1-5505-21	トルネード用攪拌羽根 D F - 1 0 0	7,000	7,270	160	160									
1-5505-22	トルネード用攪拌羽根 T - 1 0 0	7,000	7,290	160	160									
1-5505-23	トルネード用攪拌羽根 F P - 1 2 5	9,000	9,380	160	160									
1-5505-24	トルネード用攪拌羽根 F U T - 1 2 5	9,000	9,150	160	160									
1-5505-25	トルネード用攪拌羽根 P - 1 2 5	9,000	9,600	160	160									
1-5505-26	トルネード用攪拌羽根 D F - 1 2 5	9,000	9,480	160	160									
1-5505-27	トルネード用攪拌羽根 T - 1 2 5	9,000	9,540	160	160									
1-5506-01	攪拌シャフト S - 4 0 0	2,400	2,990	160	160									
1-5506-02	攪拌シャフト S - 5 0 0	3,200	3,740	160	160									
1-5530-01	静音樹脂運搬車 D S K - 3 0 4	39,800	45,800	1234	1234									
1-5530-02	静音樹脂運搬車 D S K - 3 0 4 B 2	45,800	52,800	1234	1234	249								
1-5699-01	パキュガード 6 7 2 2 - 5 0 0 0 1 0 個	19,300	21,200	393	393									
1-571-01	ファイバースコープ S T 2 4 8 6 E S A R 2	155,000	158,200	865	865						85			
1-5774-31	コンパクト天秤 C R 2 2 1 J P	11,000	11,600	467	467									
1-5774-31-20	コンパクト天秤 C R 2 2 1 J P 校正書付	26,000	26,600	467	467									
1-5774-34	コンパクト天秤 C R 6 2 1 J P	14,700	15,500	467	467									
1-5774-34-20	コンパクト天秤 C R 6 2 1 J P 校正書付	29,700	30,500	467	467									
1-5837-31	インキュベーター S I C - 3 2 0 L X	266,000	270,000	46	46	966								
1-5837-31-22	検査書インキュベーター S I C - 3 2 0 L X	276,000	280,000	46	46									
1-5837-32	インキュベーター S I C - 3 2 0 H X	246,000	250,000	46	46	966								
1-5837-32-22	検査書インキュベーター S I C - 3 2 0 H X	256,000	260,000	46	46									
1-5838-23	シェーカー専用ラック C	12,000	12,400	46	46	966								
1-5838-24	シェーカー専用ラック D	12,000	12,400	46	46	966								
1-5870-02	クリーンホットプレート M H - 3 C S	82,500	85,900	87	87									
1-5909-01	除湿剤 B - 1 0 0	2,400	2,550	1132	1132									
1-5909-02	除湿剤 B - 2 0 0 1 0 個	3,000	3,190	1132	1132									
1-5927-01	吸排耐薬ポンプ P T - 1 0	68,000	75,800	375	375									
1-5927-02	吸排耐薬ポンプ P T - 2 0	71,000	79,600	375	375									
1-5944-11	水槽取り外し式ウォーターバス W B - 8 0 S	95,000	113,000	55	55		63							
1-5948-01	ロータリーシェイクングバス S B R - 2 0	229,000	258,000	64	64									
1-5990-11	ウォーターバス W B - 8 0 M	55,000	60,000	55	55		63							
1-6002-11	熱プレス機用金型 φ 7	21,000	23,300	278	278									
1-6002-12	熱プレス機用金型 φ 8	21,000	23,300	278	278									
1-6002-13	熱プレス機用金型 φ 9	32,000	32,600	278	278									
1-6002-14	熱プレス機用金型 φ 1 0	32,000	32,600	278	278									
1-6002-15	熱プレス機用金型 φ 1 1	32,000	32,600	278	278									
1-6002-16	熱プレス機用金型 φ 1 2	32,000	32,600	278	278									
1-6002-17	熱プレス機用金型 φ 1 3	32,000	33,900	278	278									
1-6002-18	熱プレス機用金型 φ 1 4	32,000	33,900	278	278									
1-6002-19	熱プレス機用金型 J I S - K 7 1 7 1 型	255,000	265,000	278	278									
1-6002-21	熱プレス機用金型 J I S - K 7 1 3 9 型	255,000	265,000	278	278									
1-6002-32	小型熱プレス機 H 3 0 0 - 1 0 D	950,000	1,020,000	280	280									
1-6022-01	中容量マグネット乳鉢セット 8 0 g 磁製	35,000	35,600	300	300									
1-6022-02	中容量マグネット乳鉢セット 1 3 0 g 磁製	37,000	37,900	300	300									
1-6035-11	パーソナルインキュベーター P I C - 1 0 1	63,000	65,000	32	32	965		59						
1-6035-11-22	検査書付インキュベーター P I C - 1 0 1	73,000	75,000	32	32	965								
1-6039-11	ふるい振とう機 S S - H K 5 0 5 0 H z	295,000	345,000	303	303									
1-6039-12	ふるい振とう機 S S - H K 6 0 6 0 H z	295,000	345,000	303	303									
1-6061-11	中容量パン型造粒機 P Z - 0 2 R	198,000	203,000	314	314									
1-6111-11	スマートウォーターバス T B - 1 N	63,000	71,700	56	56									
1-6111-12	スマートウォーターバス T B - 2 N	71,000	82,000	56	56									
1-6162-11	乾燥パン型造粒機 D P Z - 0 1 R	240,000	249,000	314	314									
1-6168-11	加造型ロッキングミキサー H R M - 1 B	131,000	136,000	234	234									
1-6168-11-22	検査書付 ロッキングミキサー H R M - 1 B	141,000	146,000	234	234									
1-6276-01	カラージャッキ AL, J - 6 0	13,800	15,200	2095	2095									
1-6276-02	カラージャッキ AL, J - 1 0 0	15,000	16,400	2095	2095									
1-6276-03	カラージャッキ AL, J - 1 5 0	18,600	20,600	2095	2095									
1-6276-04	カラージャッキ AL, J - 2 0 0	21,700	23,800	2095	2095									
1-6431-06	ステンレスロート 1 5 0	2,400	2,580	2059	2059									
1-6431-07	ステンレスロート 1 8 0	2,800	2,990	2059	2059									
1-6431-08	ステンレスロート 2 1 0	3,400	3,680	2059	2059									
1-6431-09	ステンレスロート 2 4 0	4,300	4,650	2059	2059									
1-6431-20	ステンレスロート 9 0	1,490	1,600	2059	2059									
1-6463-01	P T F E 腕カバー F - 7 2 3 2 - 0 1	5,000	6,500	2837	2837									
1-6464-01	P T F E 胸前掛 F - 7 2 3 2 - 0 0 2	8,800	11,400	2830	2830									43
1-6464-02	P T F E 胸前掛 F - 7 2 3 2 - 0 0 3	9,800	12,600	2830	2830									43
1-6490-01	L E D ワイドライトルーベ 3 倍 1 5 1 1 - 2	10,000	11,000	888	888									
1-6490-02	L E D ワイドライトルーベ 5 倍 1 5 1 1 - 5	10,100	12,100	888	888									
1-6490-03	ワイドライトルーベ L E D 1 5 1 1 1 0	8,800	10,600	888	888									
1-6520-01	シリコンパテ かたまる君	13,000	20,500	2325	2325									
1-6527-01	マルチキャリア MP - 6 8 3 9 U - 1 0 0	6,900	8,050	1241	1241									
1-6527-02	マルチキャリア MP - 6 8 3 9 N - 1 0 0	6,300	7,350	1241	1241									
1-6540-11	デジタル温度調節器 T R - K N K	29,000	30,300	-	-									
1-6540-12	デジタル温度調節器 T R - K N - T K	49,000	54,400	-	-									
1-6542-11	マックドライ M C U - 4 0 1 A	438,000	478,000	1105	1105									
1-6611-01	ポンプ用シリコンチューブ F 0 5 6 0 3	38,900	41,000	365	365									
1-6611-02	ポンプ用シリコンチューブ F 0 5 6 0 2	46,500	49,000	365	365									
1-6611-03	ポンプ用シリコンチューブ F 0 5 6 0 4	48,700	51,500	365	365									
1-6611-04	ポンプ用シリコンチューブ F 0 5 6 0 5	65,900	69,500	365	365									
1-6741-01	伸縮式コンテナ車 F C D - 3 0 5 0 S U S	17,000	17,900	1902	1902									
1-6741-02	伸縮式コンテナ車 F C D - 4 0 5 0 S U S	17,500	18,400	1902	1902									
1-689-02	水流ポンプ 金属製	2,800	3,200	394	394									
1-689-06	水流ポンプ用部品 トラベット	1,840	2,200	394	394									
1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 1 2, 5 c m 百枚	4,950	5,440	1549	1549									
1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 1 5, 0 c m 百枚	5,070	5,580	1549	1549									
1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 1 8, 5 c m 百枚	5,370	5,910	1549	1549									
1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 2 4, 0 c m 百枚	7,650	8,420	1549	1549									
1-7389-01	P H 試験紙 S R タイプ, P H 1 - 1 4	2,210	2,430	1648	1648									
1-7390-01	セルロス円筒濾紙 1 0 3 5 0 2 1 9 2 5 枚	9,720	10,690	1556	1556		110							
1-7390-02	セルロス円筒濾紙 2 8 0 0 - 2 8 0 2 5 枚	9,590	10,550	1556	1556		110							
1-7391-01	ガラス繊維円筒濾紙 2 8 1 4 - 2 5 9	23,800	26,200	1556	1556									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-7447-01	濾紙角型3MMCHR 3030-909	26,200	28,800	1557	1557									
1-7447-02	濾紙角型3MMCHR3030-917百枚	45,400	49,900	1557	1557									
1-7447-03	濾紙角型3MMCHR 3030-928	51,700	56,900	1557	1557									
1-7448-01	GD/Xシリンジフィルタ 0.2um	28,100	30,900	1583	1583									
1-7448-02	GD/Xシリンジフィルタ 0.45um	28,100	30,900	1583	1583									
1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	8,900	9,900	1249	1249	991	111	53						
1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	79,800	88,000	1249	1249	991	111							
1-7524-01	胸付安全鑑前掛 F7231-01	12,000	15,500	2830	2830									43
1-7547-51	真空乾燥器 AVO-200SB	206,000	216,000	19	19									
1-7547-52	真空乾燥器 AVO-250SB	240,000	257,000	19	19									
1-7547-53	真空乾燥器 AVO-310SB	312,000	331,000	19	19									
1-7547-54	真空乾燥器 AVO-450SB	592,000	696,000	19	19									
1-7547-61	真空乾燥器 AVO-200SB-D	227,000	240,000	19	19									
1-7547-62	真空乾燥器 AVO-250SB-D	260,000	280,000	19	19									
1-7547-63	真空乾燥器 AVO-310SB-D	332,000	354,000	19	19									
1-7547-64	真空乾燥器 AVO-450SB-D	612,000	722,000	19	19									
1-7573-01	多連式マイクロプレートミキサーNS-4P	69,800	70,600	231	231									
1-7578-01	ミニエアーポンプ EAP-01	25,500	25,700	388	388									
1-7578-11	バッテリーパック EAP-11	6,200	6,600	189	189									
1-7931-03	マリネリ容器MAX-Y20	19,000	19,500	1620	1620									
1-8050-01	上皿型重量はかり S-box 3kg	19,500	25,000	469	469									
1-8050-02	上皿型重量はかり S-box 15kg	22,500	28,000	469	469									
1-8050-03	上皿型重量はかり S-box 30kg	22,500	28,000	469	469									
1-8050-04	上皿型重量はかり S-box WP3kg	27,800	31,000	469	469									
1-8050-05	上皿型重量はかり S-box WP15kg	27,800	34,000	469	469									
1-8130-01	オートクレーブ保護メガネNo. 338ME	1,000	1,220	2712	2712	557	414							
1-8209-01	ピンセットVPW6300AR-VWT5R	473,000	503,000	3211	3211								23	
1-8209-02	真空ピンセットVPW6300AR-XWT	407,000	432,800	3211	3211									
1-8279-01	ポリバック規格袋 L03-1 100枚入	210	250	2388	2388									
1-8279-02	ポリバック規格袋 L03-2 100枚入	220	270	2388	2388									
1-8279-03	ポリバック規格袋 L03-3 100枚入	220	270	2388	2388									
1-8279-04	ポリバック規格袋 L03-4 100枚入	280	340	2388	2388									
1-8279-05	ポリバック規格袋 L03-5 100枚入	340	410	2388	2388									
1-8279-06	ポリバック規格袋 L03-6 100枚入	350	420	2388	2388									
1-8279-07	ポリバック規格袋 L03-7 100枚入	390	470	2388	2388									
1-8279-08	ポリバック規格袋 L03-8 100枚入	430	520	2388	2388									
1-8279-09	ポリバック規格袋 L03-9 100枚入	560	680	2388	2388									
1-8279-10	ポリバック規格袋 L03-10 100枚入	660	790	2388	2388									
1-8279-11	ポリバック規格袋 L03-11 100枚入	850	1,020	2388	2388									
1-8279-12	ポリバック規格袋 L03-12 100枚入	1,000	1,210	2388	2388									
1-8279-13	ポリバック規格袋 L03-13 100枚入	1,160	1,390	2388	2388									
1-8279-14	ポリバック規格袋 L03-14 100枚入	1,360	1,630	2388	2388									
1-8279-15	ポリバック規格袋 L03-15 100枚入	1,750	2,100	2388	2388									
1-8279-16	ポリバック規格袋 L03-16 100枚入	2,050	2,460	2388	2388									
1-8279-17	ポリバック規格袋 L03-17 100枚入	1,690	2,030	2388	2388									
1-8279-18	ポリバック規格袋 L03-18 100枚入	2,000	2,400	2388	2388									
1-8279-19	ポリバック規格袋 L03-19 100枚入	3,550	4,260	2388	2388									
1-8279-20	ポリバック規格袋 L03-20 100枚入	3,600	4,320	2388	2388									
1-8339-11	静電気帯電防止剤 No. 3001	1,050	1,250	-	-									
1-8450-21	クリーンノールニトリルブルーL 100枚	2,400	2,700	2741	2741									
1-8450-22	クリーンノールニトリルブルーM 100枚	2,400	2,700	2741	2741									
1-8450-23	クリーンノールニトリルブルーS 100枚	2,400	2,700	2741	2741									
1-8450-24	クリーンノールニトリルブルーSS 100枚	2,400	2,700	2741	2741									
1-8450-51	クリーンノールショート青L 1000枚入	21,600	24,100	2741	2741									
1-8450-52	クリーンノールショート青M 1000枚入	21,600	24,100	2741	2741									
1-8450-53	クリーンノールショート青S 1000枚入	21,600	24,100	2741	2741									
1-8450-54	クリーンノールショート青SS 1000枚入	21,600	24,100	2741	2741									
1-8523-03	RQリキヤリプレーション16954-1M	8,450	10,800	661	661		221							
1-8523-11	RQフレックス20 17246-1M	140,000	178,000	661	661									
1-8523-14	RQフレックス 1. 17267. 0001	10,500	13,700	661	661									
1-8799-06	ライトソースKL1600LED	101,000	115,000	853	853									
1-8799-15	ライトガイド-2 154202	39,000	41,000	853	853									
1-8799-21	ダブルライトガイド 155204	42,000	62,000	853	853									
1-8799-31	ライトソースKL2500LED	165,000	185,000	853	853									
1-8799-32	ライトソースKL1500HAL	111,000	125,000	853	853									
1-8989-01	ポンプ内蔵真空デシケター VE-ALL	101,000	104,000	1150	1150									
1-8990-11	ミニふるい振とう機 MVS-1N	83,000	84,800	303	303									
1-9043-01	ステンレス真空デシケター-DVS-250	168,000	180,000	1150	1150									
1-9043-02	ステンレス真空デシケター-DVS-310	210,000	230,000	1150	1150									
1-9068-01	SUS攪拌棒(羽根付き) 小	5,500	6,080	160	160									
1-9068-02	SUS攪拌棒(羽根付き) 中	5,700	6,370	160	160									
1-9068-03	SUS攪拌棒(羽根付き) 大	5,900	6,850	160	160									
1-9068-04	SUS攪拌棒(羽根付き) 特大	6,300	7,210	160	160									
1-9070-21	電子天秤 SPX222JP	48,000	50,400	459	459									
1-9070-23	電子天秤 SPX422JP	50,300	52,900	459	459									
1-9070-25	電子天秤 SPX2201JP	48,000	50,400	459	459									
1-9070-33	電子天秤 SPX622JP	57,100	60,000	459	459									
1-9070-34	電子天秤 SPX6201JP	57,100	60,000	459	459									
1-9070-41	RC232キット 30268982	8,200	8,700	459	459									
1-9070-42	ホストインターフェイス 30268983	13,900	14,600	459	459									
1-9070-43	デバイスインターフェイス30268984	9,600	10,100	459	459									
1-9077-11	ホットプレート HPD-4500BZB	128,000	148,000	85	85									
1-9077-12	ホットプレート HPD-3000BZB	98,000	118,000	85	85									
1-9104-01	導電カットマット SCM9060	8,300	8,580	3170	3170									
1-9104-02	導電カットマット SCM6045	5,300	5,440	3170	3170									
1-9104-03	導電カットマット SCM3030 10枚	10,400	10,600	3170	3170									
1-9106-01	タイゴン3350チュパABW1S1501	33,500	35,200	2162	2162									
1-9106-02	タイゴン3350チュパABW1S1502	20,600	21,700	2162	2162									
1-9106-03	タイゴン3350チュパABW1S1517	37,800	39,800	2162	2162									
1-9106-04	タイゴン3350チュパABW1S1525	35,700	37,600	2162	2162									
1-9106-05	タイゴン3350チュパABW1S1518	33,500	35,300	2162	2162									
1-9106-06	タイゴン3350チュパABW1S1539	39,000	41,100	2162	2162									
1-9106-07	タイゴン3350チュパABW1S1540	48,600	51,200	2162	2162									
1-9106-08	タイゴン3350チュパABW1S1503	40,000	42,100	2162	2162									
1-9106-09	タイゴン3350チュパABW1S1504	45,400	47,800	2162	2162									
1-9106-10	タイゴン3350チュパABW1S1541	56,200	59,100	2162	2162									
1-9106-11	タイゴン3350チュパABW1S1542	87,500	92,000	2162	2162									
1-9106-12	タイゴン3350チュパABW1S1505	47,500	50,000	2162	2162									
1-9106-13	タイゴン3350チュパABW1S1506	58,300	61,300	2162	2162									
1-9106-14	タイゴン3350チュパABW1S1544	92,900	97,700	2162	2162									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-9106-15	タイゴン3350チュブABW1S1507	73,500	77,300	2162	2162									
1-9242-31	分析天秤A X 1 2 4	214,000	225,000	445	445									
1-9242-32	分析天秤A X 2 2 4	240,000	252,000	445	445									
1-9242-33	電子天秤A X 2 2 3	135,000	142,000	449	449									
1-9242-34	電子天秤A X 4 2 3	179,000	188,000	449	449									
1-9242-35	電子天秤A X 6 2 2	110,000	116,000	449	449									
1-9242-36	電子天秤A X 2 2 0 2	135,000	142,000	449	449									
1-9242-37	電子天秤A X 5 2 0 2	197,000	207,000	449	449									
1-9242-38	電子天秤A X 4 2 0 1	134,000	141,000	449	449									
1-9242-39	電子天秤A X 8 2 0 1	159,000	167,000	449	449									
1-9242-40	分析天秤A X 3 2 4	283,000	298,000	445	445									
1-9323-21	帯電防止粘着マット KG4590W	2,950	3,100	3125	3125									
1-9323-22	帯電防止粘着マット KG6090W	3,380	3,500	3125	3125									
1-9323-23	帯電防止粘着マット KG6012W	4,330	4,500	3125	3125									
1-9323-24	帯電防止粘着マット KG4590B	2,950	3,100	3125	3125									
1-9323-25	帯電防止粘着マット KG6090B	3,380	3,500	3125	3125									
1-9323-26	帯電防止粘着マット KG6012B	4,330	4,500	3125	3125									
1-9467-01	アセプトシャーレ(滅菌)浅型 500枚	8,800	9,950	1249	1249		112							
1-9467-02	アセプトシャーレ(滅菌)深型 500枚	9,800	12,000	1249	1249		112							
1-9523-01	踏台(アルミ合金製)TSF-153 1段	27,500	32,000	1244	1244									
1-9523-02	踏台(アルミ合金製)TSF-256 2段	50,000	58,300	1244	1244									
1-9523-03	踏台(アルミ合金製)TSF-369 3段	75,000	87,500	1244	1244									
1-961-01	バソリナデシケーター IWH	17,000	20,600	1123	1123									
1-961-02	バソリナデシケーター IW	15,500	19,000	1123	1123									
1-961-04	デシケーター IW-4 (4個)	64,000	78,000	1123	1123									
1-9788-01	角型ムッフ 平ねじ	400	480	2090	2090									
1-9788-02	角型ムッフ 蝶ねじ	460	550	2090	2090									
1-9788-03	角型ムッフ Tねじ	960	1,080	2090	2090									
1-9788-04	角型ムッフ ボルトねじ	490	590	2090	2090									
1-9788-05	角型ムッフ 爪付	1,000	1,200	2090	2090									
1-9788-06	ムッフ S型	630	760	2090	2090									
1-9788-07	ムッフ V型	400	480	2090	2090									
1-9788-08	ムッフ 特大	1,200	1,440	2090	2090									
1-9837-01	ガスバーナー用風防 3枚折	3,900	4,480	2134	2134									
1-9854-02	作業用ルーベ 1624-52	30,000	43,200	884	884									
1-9854-11	作業用ルーベ1624-51	12,500	18,000	884	884									
1-9959-04	時計皿№456φ118,5mm 10枚	4,200	4,000	1958	1958									
2-1200-11	真空乾燥器 AVO-200V-CR	269,000	280,000	18	18									
2-1200-12	真空乾燥器 AVO-250V-CR	310,000	329,000	18	18									
2-1200-13	真空乾燥器 AVO-310V-CR	374,000	394,000	18	18									
2-1205-01	バイアルホットスターーHSH-10VA	108,000	110,000	214	214									
2-2003-01	簡易グローブボックス2200ANM/XL	30,000	39,700	1093	1093									
2-2124-01	APシームレスグローブSESL L 十双	3,740	4,240	3075	3075					5				
2-2124-02	APシームレスグローブSESL M 十双	3,740	4,240	3075	3075					5				
2-2124-03	APシームレスグローブSESL S 十双	3,740	4,240	3075	3075					5				
2-2124-04	APシームレスグローブSESL LL	3,740	4,240	3075	3075					5				
2-2124-05	APシームレスグローブSESL SS	3,740	4,240	3075	3075					5				
2-2148-11	APエアージャワー用粘着シート	2,960	3,340	3128	3128		278	14		65				
2-2148-12	APエアージャワー用粘着シート強粘白 1箱	2,960	3,340	3128	3128					65				
2-2186-11	真空乾燥器用架台AVO-450T	60,000	66,200	20	20									
2-2558-01	迅速大腸菌・群検査キットEnSURE	138,000	165,600				10	45						
2-2558-11	MicroSnap STEP. 1 (試薬)	28,000	35,000				10	45						
2-2558-12	MicroSnap-E. Coli (試薬)	48,000	60,000				10	45						
2-2558-13	MicroSnapcoli forms試薬	48,000	60,000				10	45						
2-2558-22	スモールインキュベーター	75,000	85,000				10	45						
2-2595-01	診断機能付振動計 MK-21	154,000	162,000	814	814									
2-268-07	ビフネルロート AF-7	30,000	36,400	2052	2052									
2-268-19	ビフネルロート AF-9M	47,600	62,100	2052	2052									
2-2824-01	シリコンスプレー 007	390	430								106			
2-2850-13	フォーカスレンズ(単体) 158210	5,300	5,500	853	853									
2-2850-14	円形支柱取付用ブラケット 120225	4,800	5,000	853	853									
2-2850-15	円形支柱取付用ブラケット 120229	4,800	5,000	853	853									
2-2850-16	円形支柱取付用ブラケット 120232	4,800	5,000	853	853									
2-2850-17	円形支柱取付用ブラケット 120235	4,800	5,000	853	853									
2-2850-18	自立スタンド 120250+158340	16,500	18,200	853	853									
2-2850-21	ファイバ照明LED光源KL300LED	52,000	55,000	853	853									
2-3028-01	TPX染色バット タテ型 8枚用	1,400	1,650	1509	1509	952								
2-3029-01	TPX染色バット タテ型番 15枚用	1,500	1,750	1509	1509	952								
2-314-02	フッ素コーティングスプーン150	1,710	1,810	2105	2105									
2-314-04	フッ素コーティングスプーン180	1,930	2,070	2105	2105									
2-314-05	フッ素コーティングスプーン210	2,340	2,480	2105	2105									
2-314-06	フッ素コーティングスプーン240	2,900	3,070	2105	2105									
2-314-07	フッ素コーティングスプーン300	3,450	3,640	2105	2105									
2-315-02	フッ素コーティングスプーン150ヘラ付き	1,720	1,820	2105	2105									
2-315-04	フッ素コーティングスプーン180ヘラ付き	1,940	2,070	2105	2105									
2-315-05	フッ素コーティングスプーン210ヘラ付き	2,370	2,500	2105	2105									
2-315-06	フッ素コーティングスプーン240ヘラ付き	2,920	3,080	2105	2105									
2-315-07	フッ素コーティングスプーン300ヘラ付き	3,590	3,780	2105	2105									
2-317-01	定性円形濾紙№1 5.5cm 100入	790	870	1549	1549	993								
2-317-02	定性円形濾紙№1 7.0cm 100入	940	1,030	1549	1549	993								
2-317-03	定性円形濾紙№1 9.0cm 100入	940	1,030	1549	1549	993								
2-317-04	定性円形濾紙№1 11.0cm 100入	1,250	1,380	1549	1549	993								
2-317-05	定性円形濾紙№1 12.5cm 100入	1,390	1,530	1549	1549	993								
2-317-06	定性円形濾紙№1 15.0cm 100入	2,030	2,230	1549	1549	993								
2-317-07	定性円形濾紙№1 18.5cm 100入	2,750	3,030	1549	1549	993								
2-317-08	定性円形濾紙№1 24.0cm 100入	4,120	4,530	1549	1549	993								
2-317-09	定性角形濾紙№1 46×57 100入	17,300	19,030	1549	1549									
2-317-10	定性角形濾紙№1 60×60 100入	22,000	24,200	1549	1549									
2-318-01	定性円形濾紙№2 5.5cm 100入	790	870	1549	1549	993								
2-318-02	定性円形濾紙№2 7.0cm 100入	940	1,030	1549	1549	993								
2-318-03	定性円形濾紙№2 9.0cm 100入	1,080	1,190	1549	1549	993								
2-318-04	定性円形濾紙№2 11.0cm 100入	1,250	1,380	1549	1549	993								
2-318-05	定性円形濾紙№2 12.5cm 100入	1,630	1,790	1549	1549	993								
2-318-06	定性円形濾紙№2 15.0cm 100入	2,370	2,610	1549	1549	993								
2-318-07	定性円形濾紙№2 18.5cm 100入	3,490	3,840	1549	1549	993								
2-318-08	定性円形濾紙№2 24.0cm 100入	4,850	5,340	1549	1549	993								
2-318-09	定性角形濾紙№2 46×57 100入	19,200	21,100	1549	1549									
2-319-01	定性円形濾紙№3 5.5cm 100入	1,390	1,530	1549	1549	993								
2-319-02	定性円形濾紙№3 7.0cm 100入	1,810	1,990	1549	1549	993								
2-319-03	定性円形濾紙№3 9.0cm 100入	2,270	2,500	1549	1549	993								

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-319-04	定性円形濾紙No3 11.0cm 100入	2,500	2,750	1549	1549	993								
2-319-05	定性円形濾紙No3 12.5cm 100入	3,170	3,490	1549	1549	993								
2-319-06	定性円形濾紙No3 15.0cm 100入	4,630	5,090	1549	1549	993								
2-319-07	定性円形濾紙No3 18.5cm 100入	6,420	7,060	1549	1549	993								
2-319-08	定性円形濾紙No3 24.0cm 100入	11,400	12,540	1549	1549	993								
2-319-09	定性角形濾紙No3 46×57 100入	36,800	40,500	1549	1549									
2-320-01	定性円形濾紙 No4 5.5cm 100入	1,080	1,190	1549	1549	993								
2-320-02	定性円形濾紙 No4 7.0cm 100入	1,390	1,530	1549	1549	993								
2-320-03	定性円形濾紙 No4 9.0cm 100入	1,630	1,790	1549	1549	993								
2-320-04	定性円形濾紙No4 11.0cm 100入	1,920	2,110	1549	1549	993								
2-320-05	定性円形濾紙No4 12.5cm 100入	2,370	2,610	1549	1549	993								
2-320-06	定性円形濾紙No4 15.0cm 100入	3,490	3,840	1549	1549	993								
2-320-07	定性円形濾紙No4 18.5cm 100入	4,850	5,340	1549	1549	993								
2-320-08	定性円形濾紙No4 24.0cm 100入	6,740	7,410	1549	1549	993								
2-320-09	定性角形濾紙No4 46×57 100入	26,000	28,600	1549	1549									
2-321-01	定性円形濾紙No5 5.5cm 100入	1,170	1,290	1549	1549									
2-321-02	定性円形濾紙No5 7.0cm 100入	1,630	1,790	1549	1549									
2-321-03	定性円形濾紙No5 9.0cm 100入	1,810	1,990	1549	1549									
2-321-04	定性円形濾紙No5 11.0cm 100入	2,150	2,360	1549	1549									
2-321-05	定性円形濾紙No5 12.5cm 100入	2,500	2,750	1549	1549									
2-321-06	定性円形濾紙No5 15.0cm 100入	3,730	4,100	1549	1549									
2-321-07	定性円形濾紙No5 18.5cm 100入	5,190	5,710	1549	1549									
2-321-08	定性円形濾紙No5 24.0cm 100入	8,100	8,910	1549	1549									
2-322-02	定性円形濾紙No6 7.0cm 100入	1,390	1,530	1549	1549									
2-322-03	定性円形濾紙No6 9.0cm 100入	1,630	1,790	1549	1549									
2-322-04	定性円形濾紙No6 11.0cm 100入	2,030	2,230	1549	1549									
2-322-05	定性円形濾紙No6 12.5cm 100入	2,370	2,610	1549	1549									
2-322-06	定性円形濾紙No6 15.0cm 100入	3,490	3,840	1549	1549									
2-322-07	定性円形濾紙No6 18.5cm 100入	4,850	5,340	1549	1549									
2-322-08	定性円形濾紙No6 24.0cm 100入	6,310	6,940	1549	1549									
2-323-01	定量円形濾紙No4 0 5.5cm 100入	1,970	2,170	1549	1549									
2-323-02	定量円形濾紙No4 0 7.0cm 100入	2,480	2,730	1549	1549									
2-323-03	定量円形濾紙No4 0 9.0cm 100入	2,600	2,860	1549	1549									
2-323-04	定量円形濾紙No4 0 11.0cm 100入	3,210	3,530	1549	1549									
2-323-05	定量円形濾紙No4 0 12.5cm 100入	4,290	4,720	1549	1549									
2-323-06	定量円形濾紙No4 0 15.0cm 100入	5,850	6,440	1549	1549									
2-323-07	定量円形濾紙No4 0 18.5cm 100入	8,660	9,530	1549	1549									
2-323-08	定量円形濾紙No4 0 24.0cm 100入	13,700	15,070	1549	1549									
2-323-09	定量角形濾紙No4 0 46×57 100入	53,500	58,900	1549	1549									
2-324-01	定量円形濾紙No4 1 5.5cm 100入	1,970	2,170	1549	1549									
2-324-02	定量円形濾紙No4 1 7.0cm 100入	2,480	2,730	1549	1549									
2-324-03	定量円形濾紙No4 1 9.0cm 100入	2,600	2,860	1549	1549									
2-324-04	定量円形濾紙No4 1 11.0cm 100入	3,210	3,530	1549	1549									
2-324-05	定量円形濾紙No4 1 12.5cm 100入	4,290	4,720	1549	1549									
2-324-06	定量円形濾紙No4 1 15.0cm 100入	5,850	6,440	1549	1549									
2-324-07	定量円形濾紙No4 1 18.5cm 100入	8,660	9,530	1549	1549									
2-324-08	定量円形濾紙No4 1 24.0cm 100入	13,700	15,070	1549	1549									
2-324-09	定量角形濾紙No4 1 46×57 100入	53,500	58,900	1549	1549									
2-325-01	定量円形濾紙No4 2 5.5cm 100入	1,970	2,170	1549	1549									
2-325-02	定量円形濾紙No4 2 7.0cm 100入	2,480	2,730	1549	1549									
2-325-03	定量円形濾紙No4 2 9.0cm 100入	2,600	2,860	1549	1549									
2-325-04	定量円形濾紙No4 2 11.0cm 100入	3,210	3,530	1549	1549									
2-325-05	定量円形濾紙No4 2 12.5cm 100入	4,290	4,720	1549	1549									
2-325-06	定量円形濾紙No4 2 15.0cm 100入	5,850	6,440	1549	1549									
2-325-07	定量円形濾紙No4 2 18.5cm 100入	8,660	9,530	1549	1549									
2-325-08	定量円形濾紙No4 2 24.0cm 100入	13,700	15,070	1549	1549									
2-325-09	定量角形濾紙No4 2 46×57 100入	51,300	56,400	1549	1549									
2-326-02	定量円形濾紙No4 4 7.0cm 100入	2,480	2,730	1549	1549									
2-326-03	定量円形濾紙No4 4 9.0cm 100入	2,600	2,860	1549	1549									
2-326-04	定量円形濾紙No4 4 11.0cm 100入	3,210	3,530	1549	1549									
2-326-05	定量円形濾紙No4 4 12.5cm 100入	4,290	4,720	1549	1549									
2-326-06	定量円形濾紙No4 4 15.0cm 100入	5,850	6,440	1549	1549									
2-326-07	定量円形濾紙No4 4 18.5cm 100入	8,660	9,530	1549	1549									
2-326-08	定量円形濾紙No4 4 24.0cm 100入	14,800	16,280	1549	1549									
2-327-01	定量円形濾紙No5 0 5.5cm 100入	1,730	1,900	1549	1549									
2-327-02	定量円形濾紙No5 0 7.0cm 100入	2,210	2,430	1549	1549									
2-327-03	定量円形濾紙No5 0 9.0cm 100入	2,370	2,610	1549	1549									
2-327-04	定量円形濾紙No5 0 11.0cm 100入	3,040	3,340	1549	1549									
2-327-05	定量円形濾紙No5 0 12.5cm 100入	3,830	4,210	1549	1549									
2-327-06	定量円形濾紙No5 0 15.0cm 100入	5,150	5,670	1549	1549									
2-327-07	定量円形濾紙No5 0 18.5cm 100入	7,330	8,060	1549	1549									
2-327-08	定量円形濾紙No5 0 24.0cm 100入	12,100	13,310	1549	1549									
2-327-09	定量角形濾紙No5 0 46×57 100入	53,700	59,100	1549	1549									
2-328-01	定量円形濾紙No5 4 0 5.5cm 100入	2,110	2,320	1549	1549									
2-328-03	定量円形濾紙No5 4 0 9.0cm 100入	2,600	2,860	1549	1549									
2-328-04	定量円形濾紙No5 4 0 11.0cm 100入	3,210	3,530	1549	1549									
2-328-05	定量円形濾紙No5 4 0 12.5cm 100入	4,290	4,720	1549	1549									
2-328-06	定量円形濾紙No5 4 0 15.0cm 100入	5,850	6,440	1549	1549									
2-328-07	定量円形濾紙No5 4 0 18.5cm 100入	8,660	9,530	1549	1549									
2-328-08	定量円形濾紙No5 4 0 24.0cm 100入	13,700	15,070	1549	1549									
2-329-01	ガラス繊維円濾紙GF/A2.1cm 百枚	2,160	2,380	1550	1550									
2-329-02	ガラス繊維円濾紙GF/A2.4cm 百枚	2,390	2,630	1550	1550									
2-329-03	ガラス繊維円濾紙GF/A2.5cm 百枚	2,390	2,630	1550	1550									
2-329-04	ガラス繊維円濾紙GF/A3.7cm 百枚	3,510	3,860	1550	1550									
2-329-05	ガラス繊維円濾紙GF/A4.25cm 百枚	3,850	4,240	1550	1550									
2-329-06	ガラス繊維円濾紙GF/A4.7cm 百枚	3,970	4,370	1550	1550									
2-329-07	ガラス繊維円濾紙GF/A5.5cm 百枚	4,660	5,130	1550	1550									
2-329-08	ガラス繊維円濾紙GF/A6.0cm 百枚	4,880	5,370	1550	1550									
2-329-09	ガラス繊維円濾紙GF/A7.0cm 百枚	5,340	5,870	1550	1550									
2-329-10	ガラス繊維円濾紙GF/A9.0cm 百枚	6,250	6,880	1550	1550									
2-329-11	ガラス繊維円濾紙GF/A11.0cm 百枚	9,180	10,100	1550	1550									
2-329-12	ガラス繊維円濾紙GF/A12.5cm 百枚	11,500	12,650	1550	1550									
2-329-13	ガラス繊維円濾紙GF/A15.0cm 百枚	15,900	17,490	1550	1550									
2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57	36,400	40,000	1550	1550									
2-330-01	ガラス繊維円濾紙GF/B2.1cm 百枚	3,290	3,620	1550	1550									
2-330-02	ガラス繊維円濾紙GF/B2.4cm 百枚	3,750	4,120	1550	1550									
2-330-03	ガラス繊維円濾紙GF/B2.5cm 百枚	3,750	4,120	1550	1550									
2-330-04	ガラス繊維円濾紙GF/B3.7cm 百枚	5,900	6,490	1550	1550									
2-330-05	ガラス繊維円濾紙GF/B4.25cm 百枚	6,120	6,730	1550	1550									
2-330-06	ガラス繊維円濾紙GF/B4.7cm 百枚	6,250	6,880	1550	1550									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビーイ ングパンフ 頁
2-330-07	ガラス繊維円濾紙GF/B5、5cm 百枚	8,280	9,110	1550	1550									
2-330-08	ガラス繊維円濾紙GF/B6、0cm 百枚	10,400	11,440	1550	1550									
2-330-09	ガラス繊維円濾紙GF/B7、0cm 百枚	11,900	13,090	1550	1550									
2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B9、0cm	3,970	4,370	1550	1550									
2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B11、0cm	5,340	5,870	1550	1550									
2-330-12	ガラス繊維円形濾紙GF/B12、5cm	7,260	7,990	1550	1550									
2-330-13	ガラス繊維円形濾紙GF/B15、0cm	9,630	10,590	1550	1550									
2-330-14	ガラス繊維角濾紙GF B46×57/25枚	87,300	96,000	1550	1550									
2-331-01	ガラス繊維円濾紙GF/C2、1cm 百枚	3,510	3,860	1550	1550									
2-331-02	ガラス繊維円濾紙GF/C2、4cm 百枚	3,750	4,120	1550	1550									
2-331-03	ガラス繊維円濾紙GF/C2、5cm 百枚	3,970	4,370	1550	1550									
2-331-04	ガラス繊維円濾紙GF/C3、7cm 百枚	6,250	6,880	1550	1550									
2-331-05	ガラス繊維円濾紙GF/C4、25cm 百枚	6,460	7,110	1550	1550									
2-331-06	ガラス繊維円濾紙GF/C4、7cm 百枚	6,690	7,360	1550	1550									
2-331-07	ガラス繊維円濾紙GF/C5、5cm 百枚	8,730	9,600	1550	1550									
2-331-09	ガラス繊維円濾紙GF/C7、0cm 百枚	13,800	15,180	1550	1550									
2-331-10	ガラス繊維円濾紙GF/C9、0cm 百枚	13,800	15,180	1550	1550									
2-331-11	ガラス繊維円濾紙GF/C11、0cm 百枚	19,400	21,300	1550	1550									
2-331-12	ガラス繊維円濾紙GF/C12、5cm 百枚	23,900	26,300	1550	1550									
2-331-13	ガラス繊維円形濾紙GF/C15、0cm	32,900	36,200	1550	1550									
2-331-14	ガラス繊維角濾紙GF C46×57/25枚	89,600	98,600	1550	1550									
2-332-01	ガラス繊維円濾紙GF/D2、1cm 百枚	3,510	3,860	1550	1550									
2-332-02	ガラス繊維円濾紙GF/D2、4cm 百枚	3,750	4,120	1550	1550									
2-332-03	ガラス繊維円濾紙GF/D2、5cm 百枚	3,970	4,370	1550	1550									
2-332-05	ガラス繊維円濾紙GF/D4、25cm 百枚	6,460	7,110	1550	1550									
2-332-06	ガラス繊維円濾紙GF/D4、7cm 百枚	6,690	7,360	1550	1550									
2-332-07	ガラス繊維円濾紙GF/D5、5cm 百枚	8,730	9,600	1550	1550									
2-332-09	ガラス繊維円濾紙GF/D7、0cm 百枚	13,800	15,180	1550	1550									
2-332-10	ガラス繊維円濾紙GF D9、0cm 25枚	4,430	4,870	1550	1550									
2-332-11	ガラス繊維円形濾紙GF/D11、0cm	6,000	6,600	1550	1550									
2-332-12	ガラス繊維円形濾紙GF/D12、5cm	7,590	8,350	1550	1550									
2-332-13	ガラス繊維円形濾紙GF/D15、0cm	10,400	11,440	1550	1550									
2-332-14	ガラス繊維角濾紙GF D46×57 25枚	106,500	117,200	1550	1550									
2-333-01	ガラス繊維円濾紙GF/F2、1cm 百枚	6,570	7,230	1550	1550									
2-333-02	ガラス繊維円濾紙GF/F2、4cm 百枚	7,260	7,990	1550	1550									
2-333-03	ガラス繊維円濾紙GF/F2、5cm 百枚	7,260	7,990	1550	1550									
2-333-04	ガラス繊維円濾紙GF/F3、7cm 百枚	12,600	13,860	1550	1550									
2-333-05	ガラス繊維円濾紙GF/F4、25cm 百枚	13,800	15,180	1550	1550									
2-333-06	ガラス繊維円濾紙GF/F4、7cm 百枚	15,900	17,490	1550	1550									
2-333-07	ガラス繊維円濾紙GF/F5、5cm 百枚	17,600	19,360	1550	1550									
2-333-09	ガラス繊維円濾紙GF/F7、0cm 百枚	20,400	22,400	1550	1550									
2-333-10	ガラス繊維円濾紙GF F9、0cm 25枚	8,960	9,860	1550	1550									
2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F11、0cm	11,200	12,320	1550	1550									
2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F12、5cm	14,100	15,510	1550	1550									
2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F15、0cm	20,400	22,400	1550	1550									
2-333-14	ガラス繊維角形濾紙 GF/F 46×57	160,800	176,900	1550	1550									
2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	2,340	2,570	1551	1551									
2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	3,370	3,710	1551	1551									
2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	4,750	5,220	1551	1551									
2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	5,960	6,560	1551	1551									
2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	7,940	8,730	1551	1551									
2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	12,500	13,750	1551	1551									
2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	18,800	20,700	1551	1551									
2-335-01	石英繊維濾紙QM-A1851-865	54,400	59,800	1557	1557									
2-335-02	石英繊維濾紙QM-A1851-032百枚	19,400	21,300	1557	1557									
2-335-03	石英繊維濾紙QM-A1851-037百枚	22,100	24,300	1557	1557									
2-335-04	石英繊維濾紙QM-A1851-047百枚	25,000	27,500	1557	1557									
2-335-05	石英繊維濾紙QM-A1851-065百枚	30,600	33,700	1557	1557									
2-336-11	シリカ繊維円筒濾紙 2812-259	12,300	13,530	1556	1556									
2-337-01	フッ素コーティングミクロスバテル180平	1,820	1,940	2106	2106									
2-337-02	フッ素コーティングミクロスバテル180細	1,820	1,940	2106	2106									
2-337-03	フッ素コーティングミクロスバテル210細	2,150	2,290	2106	2106									
2-337-05	フッ素コーティングミクロスバテル180太	1,970	2,090	2106	2106									
2-337-06	フッ素コーティングミクロスバテル150細	1,500	1,600	2106	2106									
2-339-01	フッ素コーティングアルミバット1号	13,900	14,800	1888	1888									
2-339-02	フッ素コーティングアルミバット2号	12,100	12,900	1888	1888									
2-339-03	フッ素コーティングアルミバット3号	8,900	9,450	1888	1888									
2-339-07	フッ素コーティングアルミバット深1号	27,900	29,600	1888	1888									
2-339-08	フッ素コーティングアルミバット深2号	23,500	24,900	1888	1888									
2-339-09	フッ素コーティングアルミバット深3号	16,800	17,900	1888	1888									
2-340-09	PH試験紙ディスベンサー PH1-11	5,190	5,710	1648	1648									
2-3404-01	減容ボトル 750ml	130	140	1811	1811								22	
2-3404-02	減容ボトル 1000ml	150	170	1811	1811								22	
2-3404-03	減容ボトル 500ml	130	140										22	
2-3404-04	減容ボトル 2L	450	500										22	
2-3404-05	減容ボトル 5L	600	660										22	
2-3404-11	減容ボトル ミスト式ロングノズル	390	430	1779	1779								22	
2-3406-01	マルチボトル 50ml	56	61	1731	1731									
2-3406-02	マルチボトル 100ml	74	82	1731	1731									
2-3406-04	マルチボトル 200ml	84	92	1731	1731									
2-3406-05	マルチボトル 250ml	97	110	1731	1731									
2-3406-06	マルチボトル 300ml	100	110	1731	1731									
2-3406-07	マルチボトル 400ml	125	140	1731	1731									
2-3406-08	マルチボトル 500ml	130	150	1731	1731									
2-3406-09	マルチボトル 1000ml	190	220	1731	1731									
2-3407-01	PET容器 正方形 400ml	190	210	1779	1779									
2-3407-02	PET容器 正方形 500ml	200	220	1779	1779									
2-3408-01	PET容器 ベル型 300ml	180	200	1811	1811									
2-3408-02	PET容器 ベル型 500ml	200	220	1811	1811									
2-3408-11	PET容器 専用ガンスプレー	210	240	1811	1811									
2-341-01	PH試験紙ストリップ CF0-14 百枚	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-02	PH試験紙ストリップCS1-12 二百枚	5,960	6,560	1648	1648									
2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1、8-3、8	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3、8-5、5	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5、2-6、8	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6、0-8、1	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8、0-9、7	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-08	PH試験紙ストリップCS9、5-12、0	5,190	5,710	1648	1648									
2-341-09	pH試験紙ストリップCF4、5~1.0百枚	5,190	5,710	1648	1648									
2-342-01	フッ素コーティング耐薬トング大	9,500	10,100	2123	2123									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-3424-01	ATP検査キット SURE Plus	99,500	120,000				10							
2-343-01	フッ素コーティング密閉タンクFB-7	27,400	28,500	1872	1872									
2-343-02	フッ素コーティング密閉タンクFB-10	33,900	35,100	1872	1872									
2-343-03	フッ素コーティング密閉タンクFB-15	41,900	43,500	1872	1872									
2-343-04	フッ素コーティング密閉タンクFB-20	49,700	51,700	1872	1872									
2-343-05	フッ素コーティング密閉タンクFB-25	60,700	63,000	1872	1872									
2-344-01	密閉タンクFBT-7/PTFEパッキン	65,000	67,500	1872	1872									
2-344-02	密閉タンクFBT-10/PTFEパッキン	84,000	87,400	1872	1872									
2-344-04	密閉タンクFBT-20/PTFEパッキン	121,600	127,000	1872	1872									
2-3481-01	アルコール製剤キリトSP 15kg缶	6,500	7,770				358	40						
2-3530-01	フードバック 丸100-170	1,560	1,790					262						
2-3530-02	フードバック 丸120-280	1,880	2,160					262						
2-3530-03	フードバック 丸129-430	2,290	2,630					262						
2-3530-11	フードバック T-丸100	980	1,130					262						
2-3530-13	フードバック T-丸129	1,400	1,610					262						
2-3588-07	ポリエチレン袋 No. 7	240	300					267						
2-3588-08	ポリエチレン袋 No. 8	250	310					267						
2-3588-09	ポリエチレン袋 No. 9	260	320					267						
2-3588-10	ポリエチレン袋 No. 10	340	420					267						
2-3588-11	ポリエチレン袋 No. 11	360	470					267						
2-3588-12	ポリエチレン袋 No. 12	500	620					267						
2-3588-13	ポリエチレン袋 No. 13	560	680					267						
2-3588-14	ポリエチレン袋 No. 14	620	760					267						
2-3588-15	ポリエチレン袋 No. 15	740	920					267						
2-3588-16	ポリエチレン袋 No. 16	1,130	1,390					267						
2-3588-17	ポリエチレン袋 No. 17	1,170	1,440					267						
2-3588-18	ポリエチレン袋 No. 18	1,380	1,650					267						
2-3588-19	ポリエチレン袋 No. 19	1,490	1,780					267						
2-3588-20	ポリエチレン袋 No. 20	1,780	2,130					267						
2-3594-01	照度計 i-346	20,000	22,000					248						
2-3597-01	ミツビシホイル 200mm×50m	970	1,120					152				9		
2-3597-02	ミツビシホイル 250mm×50m	1,160	1,340					152				9		
2-3597-03	ミツビシホイル 300mm×50m	1,300	1,490					152				9		
2-3616-11	アルコール製剤 ジュッとキレイ 20L	7,700	8,870					-						
2-3757-01	タンパク質分析キット DDSケルダール	488,000	497,000					235						
2-3758-01	脂質分析キット DDSツックスレー	605,000	613,000					233						
2-3817-01	涼しいの何でか? 3.7L	10,300	13,800	2559	2559			334						
2-3817-02	涼しいの何でか? 16L	34,200	48,000	2559	2559			334						
2-3867-01	ポリエチレン手袋No. 304 L	230	250					305						
2-3867-02	ポリエチレン手袋No. 304 M	230	250					305						
2-3867-03	ポリエチレン手袋No. 304 S	230	250					305						
2-3867-04	ポリエチレン手袋No. 304 SS	230	250					305						
2-3934-01	軽量樹脂製運搬車MPK-720-W	13,800	14,500	1230	1230	249		404						
2-3934-02	軽量樹脂製運搬車MPK-720-BK	13,800	14,500	1230	1230	249		404						
2-3955-01	軽量樹脂製運搬車MPK-720-W-SS	21,600	22,700	1230	1230	249		404						
2-3955-02	軽量樹脂製運搬車MPK-720-BK-SS	21,600	22,700	1230	1230	249		404						
2-4036-01	オートバイアルAV125EAQU 50入	42,600	46,900	1587	1587									
2-4036-02	オートバイアルAV125EORG 50入	42,600	46,900	1587	1587									
2-4036-03	オートバイアルAV125UAQU 50入	42,600	46,900	1587	1587									
2-4036-04	オートバイアルAV125UORG 50入	42,600	46,900	1587	1587									
2-4036-05	オートバイアルAV115NPEORG	29,200	32,100	1587	1587									
2-4036-06	オートバイアルAV115NPUORG	29,200	32,100	1587	1587									
2-4038-01	シリンジフィルター6784-1302 百個	21,400	23,500	1582	1582									
2-4038-02	シリンジフィルター6784-1304 百個	21,400	23,500	1582	1582									
2-4038-03	シリンジフィルター6788-1302 百個	21,300	23,400	1582	1582									
2-4038-04	シリンジフィルター6788-1304 百個	21,400	23,500	1582	1582									
2-4039-01	シリンジフィルター 6784-2502	21,400	23,500	1583	1583									
2-4039-02	シリンジフィルター 6784-2504	21,400	23,500	1583	1583									
2-4039-03	シリンジフィルター 6786-2502	21,400	23,500	1583	1583									
2-4039-04	シリンジフィルター 6786-2504	21,400	23,500	1583	1583									
2-4039-05	ブラディスク6781-2502 200個	66,600	73,300	1583	1583									
2-4039-06	ブラディスク6781-2504 200個	57,200	62,900	1583	1583									
2-4120-11	グローブバッグ GBU-1N 5枚	9,800	11,200	1093	1093									
2-4131-01	Vディスゴビベット1ml 100本	13,800	15,200	2004	2004			66						
2-4131-02	Vディスゴビベット2ml 100本	14,500	16,000	2004	2004			66						
2-4131-03	Vディスゴビベット5ml 100本	8,000	8,800	2004	2004			66						
2-4131-05	Vディスゴビベット25ml 100本	12,000	13,200	2004	2004			66						
2-4131-06	Vディスゴビベット50ml 100本	13,000	14,300	2004	2004			66						
2-4131-14	Vディスゴビベット10ml 100本	8,400	9,200	2004	2004			66						
2-4132-01	Vディスゴビベット1ml 小分 600本	13,500	14,900	2004	2004			66						
2-4132-02	Vディスゴビベット2ml 小分 500本	13,700	15,100	2004	2004			66						
2-4132-03	Vディスゴビベット5ml 小分 200本	8,000	8,800	2004	2004			66						
2-4132-05	Vディスゴビベット25ml 小分 150本	12,000	13,200	2004	2004			66						
2-4132-06	Vディスゴビベット50ml 小分 90本	13,600	15,000	2004	2004			66						
2-4132-14	ピオラモディスゴビベット10ml 小分け	8,700	9,600	2004	2004			66						
2-4171-01	バッグインコンテナBIC20-1白	2,900	3,200	1727	1727			400						
2-4171-02	バッグインコンテナBIC20-1蓋穴有白	2,900	3,200	1727	1727			400						
2-4171-03	バッグインコンテナBIC20-2白	2,900	3,200	1727	1727			400						
2-4171-04	バッグインコンテナBIC10白	2,550	2,850	1727	1727			400						
2-4171-05	バッグインコンテナBIC10蓋穴有白	2,550	2,850	1727	1727			400						
2-4171-11	バッグインコンテナBIC20-1青	2,900	3,200	1727	1727			400						
2-4171-12	バッグインコンテナBIC20-1蓋穴有青	2,900	3,200	1727	1727			400						
2-4171-13	バッグインコンテナBIC20-2青	2,900	3,200	1727	1727			400						
2-4171-14	バッグインコンテナBIC10青	2,550	2,850	1727	1727			400						
2-4171-15	バッグインコンテナBIC10蓋穴有青	2,550	2,850	1727	1727			400						
2-4171-21	バッグインコンテナ用台車BIC-10用	10,000	11,000	1727	1727			400						
2-4171-22	バッグインコンテナ用台車BIC-20用	15,000	16,500	1727	1727			400						
2-4211-01	スクレイパー (PE) MPF-LHS-BL	740	1,160					285	12					
2-4211-02	スクレイパー (PE) MPF-LHS-RE	740	1,160					285	12					
2-4211-03	スクレイパー (PE) MPF-LHS-YE	740	1,160					285	12					
2-4211-05	スクレイパー (PE) MPF-LHS-BK	600	950					285	12					
2-4212-01	スクレイパー (PE) MPF-LHL-BL	900	1,420					285	12					
2-4212-02	スクレイパー (PE) MPF-LHL-RE	900	1,420					285	12					
2-4212-03	スクレイパー (PE) MPF-LHL-YE	900	1,420					285	12					
2-4212-04	スクレイパー (PE) MPF-LHL-GR	900	1,420					285	12					
2-4212-05	スクレイパー (PE) MPF-LHL-BK	720	1,130					285	12					
2-4221-01	コロニー撮影キットKCS-1	41,000	45,800	1358	1358			66						
2-4227-01	スクレイパーMP-SS-H-BK 黒	4,000	5,330					285	12					
2-4227-02	スクレイパーMP-LS-H-BK 黒	4,050	5,330					285	12					
2-4227-03	スクレイパーMP-LS-R-BK 黒	4,050	5,330					285	12					



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-4227-04	スクレイパーMP-LL-H-BK 黒	4,580	6,330				285	12						
2-4227-05	スクレイパーMP-LL-R-BK 黒	4,580	6,330				285	12						
2-4228-01	スクレイパーMP-SS-H-BL 青	5,050	6,500				285	12						
2-4228-02	スクレイパーMP-LS-H-BL 青	4,980	6,660				285	12						
2-4228-03	スクレイパーMP-LS-R-BL 青	4,980	6,660				285	12						
2-4360-01	ミニユニ UN203NPUDPP 百本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-02	ミニユニ UN503NPUDPP 千本	326,300	358,900	1586	1586									
2-4360-03	ミニユニ UN203NPUNYL 百本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-04	ミニユニ UN503NPUNYL 千本	326,300	358,900	1586	1586									
2-4360-05	ミニユニ UN203NPUORG 百本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-06	ミニユニ UN503NPUORG 千本	326,300	358,900	1586	1586									
2-4360-07	ミニユニ UN203NPUAQU 百本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-08	ミニユニ UN503NPUAQU 千本	326,300	358,900	1586	1586									
2-4360-09	ミニユニ UN203NPUPP 100本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-10	ミニユニUN503NPUPP 千本	326,300	358,900	1586	1586									
2-4360-11	ミニユニ UN203NPUPES 百本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-12	ミニユニ UN503NPUPES 千本	326,300	358,900	1586	1586									
2-4360-13	ミニユニUN203NPENYL 100本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-14	ミニユニUN203NPEORG 100本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-15	ミニユニUN203NPEPP 100本	35,900	39,500	1586	1586									
2-4360-16	ミニユニUN203NPERC 100本	35,900	39,500	1586	1586									
2-441-01	枕型分銅M1RF-20KA	22,000	24,500	489	489									
2-441-02	枕型分銅M1RF-10KA	16,000	19,200	489	489									
2-441-03	枕型分銅M1RF-5KA	13,200	16,900	489	489									
2-441-04	枕型分銅M1RF-2KA	9,600	12,300	489	489									
2-441-05	枕型分銅M1RF-1KA	8,400	10,800	489	489									
2-442-01	枕型分銅M2RF-20KA	19,200	21,700	489	489									
2-442-02	枕型分銅M2RF-10KA	13,500	16,700	489	489									
2-442-03	枕型分銅M2RF-5KA	11,000	14,700	489	489									
2-442-04	枕型分銅M2RF-2KA	8,400	11,100	489	489									
2-442-05	枕型分銅M2RF-1KA	7,200	9,600	489	489									
2-4493-05	ゲルロディングチップ1034-800千本	6,000	6,400	1402	1402									
2-4493-06	ゲルロディングチップ1034R-204	2,000	2,100	1402	1402									
2-4493-07	ゲルロディングチップ124-R-204	5,900	6,200	1402	1402									
2-470-01	枕型分銅F2RS-20KA	95,000	109,800	489	489									
2-470-02	枕型分銅F2RS-10KA	64,000	79,500	489	489									
2-470-03	枕型分銅F2RS-5KA	52,000	59,500	489	489									
2-470-04	枕型分銅F2RS-2KA	40,000	44,900	489	489									
2-470-05	枕型分銅F2RS-1KA	25,000	28,800	489	489									
2-470-06	枕型分銅F2RS-500GA	23,000	27,500	489	489									
2-471-01	枕型分銅M1RS-20KA	84,000	98,800	489	489									
2-471-02	枕型分銅M1RS-10KA	52,000	67,500	489	489									
2-471-03	枕型分銅M1RS-5KA	40,000	47,500	489	489									
2-471-04	枕型分銅M1RS-2KA	27,000	31,900	489	489									
2-471-05	枕型分銅M1RS-1KA	20,000	23,800	489	489									
2-471-06	枕型分銅M1RS-500GA	18,000	22,500	489	489									
2-478-11	ディスクセル 角型ふた1962 100個	800	960	1620	1620									
2-485-03	円盤分銅F1DS-5KA	52,000	59,500	488	488									
2-485-04	円盤分銅F1DS-2KA	21,000	24,300	488	488									
2-485-05	円盤分銅F1DS-1KA	14,500	17,000	488	488									
2-485-06	円盤分銅F1DS-500GA	10,500	11,800	488	488									
2-485-07	円盤分銅F1DS-200GA	8,000	9,300	488	488									
2-485-08	円盤分銅F1DS-100GA	6,700	8,000	488	488									
2-485-09	円盤分銅F1DS-50GA	5,500	6,800	488	488									
2-485-10	円盤分銅F1DS-20GA	4,300	5,600	488	488									
2-485-11	円盤分銅F1DS-10GA	4,300	5,600	488	488									
2-486-03	円盤分銅F2DS-5KA	48,000	55,500	488	488									
2-486-04	円盤分銅F2DS-2KA	18,500	21,800	488	488									
2-486-05	円盤分銅F2DS-1KA	13,500	16,000	488	488									
2-486-06	円盤分銅F2DS-500GA	9,300	10,600	488	488									
2-486-07	円盤分銅F2DS-200GA	6,800	8,100	488	488									
2-486-08	円盤分銅F2DS-100GA	6,000	7,300	488	488									
2-486-09	円盤分銅F2DS-50GA	4,700	6,000	488	488									
2-486-10	円盤分銅F2DS-20GA	4,200	5,500	488	488									
2-486-11	円盤分銅F2DS-10GA	4,200	5,500	488	488									
2-487-03	円盤分銅M1DS-5KA	44,000	51,500	488	488									
2-487-04	円盤分銅M1DS-2KA	17,000	20,300	488	488									
2-487-05	円盤分銅M1DS-1KA	12,500	15,000	488	488									
2-487-06	円盤分銅M1DS-500GA	7,000	8,300	488	488									
2-487-07	円盤分銅M1DS-200GA	6,000	7,300	488	488									
2-487-08	円盤分銅M1DS-100GA	5,000	6,300	488	488									
2-487-09	円盤分銅M1DS-50GA	3,700	5,000	488	488									
2-487-10	円盤分銅M1DS-20GA	3,700	5,000	488	488									
2-487-11	円盤分銅M1DS-10GA	3,700	5,000	488	488									
2-494-01	円筒分銅F1CSB-20KA	170,000	192,900	488	488									
2-494-02	円筒分銅F1CSB-10KA	100,000	113,400	488	488									
2-494-03	円筒分銅F1CSB-5KA	50,000	57,000	488	488									
2-494-04	円筒分銅F1CSB-2KA	21,000	26,500	488	488									
2-494-05	円筒分銅F1CSB-1KA	15,500	19,300	488	488									
2-494-06	円筒分銅F1CSB-500GA	10,600	13,600	488	488									
2-494-07	円筒分銅F1CSB-200GA	8,300	11,900	488	488									
2-494-08	円筒分銅F1CSB-100GA	6,600	9,200	488	488									
2-494-09	円筒分銅F1CSB-50GA	5,500	8,300	488	488									
2-494-10	円筒分銅F1CSB-20GA	4,400	6,400	488	488									
2-494-11	円筒分銅F1CSB-10GA	4,400	6,400	488	488									
2-494-12	円筒分銅F1CSB-5GA	4,400	6,100	488	488									
2-494-13	円筒分銅F1CSB-2GA	4,400	6,100	488	488									
2-494-14	円筒分銅F1CSB-1GA	4,400	6,100	488	488									
2-495-01	円筒分銅F2CSB-20KA	150,000	172,900	488	488									
2-495-02	円筒分銅F2CSB-10KA	90,000	103,400	488	488									
2-495-03	円筒分銅F2CSB-5KA	48,000	55,000	488	488									
2-495-04	円筒分銅F2CSB-2KA	19,400	24,900	488	488									
2-495-05	円筒分銅F2CSB-1KA	15,000	18,800	488	488									
2-495-06	円筒分銅F2CSB-500GA	9,600	14,400	488	488									
2-495-07	円筒分銅F2CSB-200GA	7,200	10,800	488	488									
2-495-08	円筒分銅F2CSB-100GA	6,000	8,600	488	488									
2-495-09	円筒分銅F2CSB-50GA	4,800	7,600	488	488									
2-495-10	円筒分銅F2CSB-20GA	4,200	6,200	488	488									
2-495-11	円筒分銅F2CSB-10GA	4,200	6,200	488	488									
2-495-12	円筒分銅F2CSB-5GA	4,200	5,900	488	488									



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-495-13	円筒分銅 F 2CSB-2GA	4,200	5,900	488	488									
2-495-14	円筒分銅 F 2CSB-1GA	4,200	5,900	488	488									
2-4957-01	ルートパンMPK-500-BK	3,650	3,850	1240	1240									
2-4957-02	ルートパンMPK-500-W	3,650	3,850	1240	1240									
2-4957-03	ルートパンMPK-600-BK	3,850	4,050	1240	1240									
2-4957-04	ルートパンMPK-600-W	3,850	4,050	1240	1240									
2-496-01	円筒分銅M1CSB-20KA	140,000	162,900	488	488									
2-496-02	円筒分銅M1CSB-10KA	87,000	100,400	488	488									
2-496-03	円筒分銅M1CSB-5KA	43,000	50,000	488	488									
2-496-04	円筒分銅M1CSB-2KA	17,400	22,900	488	488									
2-496-05	円筒分銅M1CSB-1KA	12,800	16,600	488	488									
2-496-06	円筒分銅M1CSB-500GA	7,600	13,100	488	488									
2-496-07	円筒分銅M1CSB-200GA	6,400	10,000	488	488									
2-496-08	円筒分銅M1CSB-100GA	5,100	7,700	488	488									
2-496-09	円筒分銅M1CSB-50GA	3,800	6,600	488	488									
2-496-10	円筒分銅M1CSB-20GA	3,800	5,800	488	488									
2-496-11	円筒分銅M1CSB-10GA	3,800	5,800	488	488									
2-496-12	円筒分銅M1CSB-5GA	3,800	5,500	488	488									
2-496-13	円筒分銅M1CSB-2GA	3,800	5,500	488	488									
2-496-14	円筒分銅M1CSB-1GA	3,800	5,500	488	488									
2-4972-01	ポリエチレン手袋エコノミー L 100枚	230	250	2751	2751		305				13			
2-4972-02	ポリエチレン手袋エコノミー M 100枚	230	250	2751	2751		305				13			
2-4972-03	ポリエチレン手袋エコノミー S 100枚	230	250	2751	2751		305				13			
2-4972-51	ポリエチレン手袋エコノミー L	2,100	2,300								13			
2-4972-52	ポリエチレン手袋エコノミー M	2,100	2,300								13			
2-4972-53	ポリエチレン手袋エコノミー S	2,100	2,300								13			
2-4973-01	ポリエチレン手袋スタンダード L 100枚	300	330	2751	2751		305				13			
2-4973-02	ポリエチレン手袋スタンダード M 100枚	300	330	2751	2751		305				13			
2-4973-03	ポリエチレン手袋スタンダード S 100枚	300	330	2751	2751		305				13			
2-4973-51	ポリエチレン手袋スタンダード L	2,500	2,800								13			
2-4973-52	ポリエチレン手袋スタンダード M	2,500	2,800								13			
2-4973-53	ポリエチレン手袋スタンダード S	2,500	2,800								13			
2-4975-01	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス L 百枚	250	280	2751	2751		305				13			
2-4975-02	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス M 百枚	250	280	2751	2751		305				13			
2-4975-03	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス S 百枚	250	280	2751	2751		305				13			
2-4975-51	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス L	2,300	2,500								13			
2-4975-52	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス M	2,300	2,500								13			
2-4975-53	ポリエチレン手袋エコノミー外エンボス S	2,300	2,500								13			
2-4977-01	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボス L 百枚	370	410	2751	2751		305							
2-4977-02	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボス M 百枚	370	410	2751	2751		305							
2-4977-03	ポリエチレン手袋ヘビー外エンボス S	370	410				305							
2-5046-15	コロニーカウンター ライト台 R2D2	35,000	40,100	1358	1358						66			
2-5057-01	ターンテーブル手動式 T-Ma	10,500	18,600	1359	1359		51							
2-5058-11	ターンテーブル電動式 T-AuN	28,800	35,600	-	-									
2-5064-01	シリンジフィルタGD/X68692502	59,300	65,200	1583	1583									
2-5064-02	シリンジフィルタGD/X68692504	59,300	65,200	1583	1583									
2-5064-03	シリンジフィルタGD/X68722502	59,300	65,200	1583	1583									
2-5064-04	シリンジフィルタGD/X68722504	59,300	65,200	1583	1583									
2-5064-13	シリンジフィルタGD/X68721302	52,700	58,000	1583	1583									
2-5064-14	シリンジフィルタGD/X68721304	52,700	58,000	1583	1583									
2-5093-01	ディスプレイリアカップ100ml	15	20	1724	1724		93							
2-5141-01	SPE用マニホールド57030-U	125,000	134,000	1635	1635									
2-5141-02	SPE用バキュームマニホールド57044	133,000	143,000	1635	1635									
2-5142-01	チューブ用ピペット Z2556881PAK	21,700	21,900	1633	1633									
2-5143-01	NMR試料管ラック Z118257-1EA	6,800	6,870	1633	1633									
2-5178-11	高温熱プレス機 H400-01	630,000	662,000	280	280									
2-5178-12	高温熱プレス機 H400-05	680,000	716,000	280	280									
2-5178-13	高温熱プレス機 H400-15	680,000	746,000	280	280									
2-5178-14	H400-01K 高温熱プレス機	730,000	798,000	280	280									
2-5178-15	H400-05K 高温熱プレス機	780,000	815,000	280	280									
2-5208-12	細胞培養用水 95289-1L	11,400	11,900	1694	1694									
2-5208-13	細胞培養用水 95289-500ML	6,310	6,550	1694	1694									
2-5208-15	細胞培養用水 95289-100ML	2,240	2,330	1694	1694									
2-5208-17	細胞培養用水 W3500-1L	5,340	5,550	1694	1694									
2-5208-18	細胞培養用水 W3500-500ML	3,080	3,200	1694	1694									
2-5208-19	細胞培養用水 W3500-100ML	2,290	2,380	1694	1694									
2-5209-11	分子生物学用水 95284-1L	22,600	23,500	1673	1673									
2-5209-13	分子生物学用水 95284-500ML	14,600	15,200	1673	1673									
2-5209-15	分子生物学用水 95284-100ML	6,700	6,970	1673	1673									
2-5395-01	マイスタールーベ LC	33,000	33,900	876	876									
2-5442-01	トランスイルミネーター SRT-170	110,000	115,000	1605	1605									
2-5442-02	トランスイルミネーター MID-170	120,000	126,000	1605	1605									
2-550-01	ニューワグネルポット NF-2型	2,400	2,800	1491	1491									
2-550-02	ニューワグネルポット NF-5型	1,200	1,450	1491	1491									
2-550-03	NF-10型 ニューワグネルポット	900	1,050	1491	1491									
2-550-51	ニューワグネルポット10個入 NF-2型	21,600	25,400	1491	1491									
2-550-52	ニューワグネルポット10個入 NF-5型	10,800	13,000	1491	1491									
2-550-53	NF-10型10個 ニューワグネルポット	8,100	9,200	1491	1491									
2-5606-01	コルネットピンセット カバーガラス用	740	1,010	1507	1507									
2-5606-02	コルネットピンセット スライドガラス用	1,200	1,470	1507	1507									
2-5671-06	ガラス繊維濾紙GMF1501841047	7,940	8,730	1550	1550									
2-5671-10	ガラス繊維濾紙GMF1501841090	8,620	9,480	1550	1550									
2-5672-06	ガラス繊維濾紙GMF1501842047	7,940	8,730	1550	1550									
2-5672-10	ガラス繊維濾紙GMF1501842090	8,620	9,480	1550	1550									
2-5682-01	スタンドルーベ 2626 (6倍)	6,800	9,800	886	886									
2-5682-02	スタンドルーベ 2628 (10倍)	7,200	10,300	886	886									
2-5682-04	スタンドルーベ 1153 (8倍)	3,900	5,600	886	886									
2-5727-01	ヘバパント 6723-5000 10個入	12,600	13,860	1582	1582									
2-575-11	耐薬キャビネット9733000組立済	16,000	20,000	1036	1036									
2-575-12	耐薬キャビネット9732000組立済	22,000	26,000	1036	1036									
2-575-13	耐薬キャビネット9734000組立済	23,000	28,000	1036	1036									
2-5855-01	リフレクトクアント16892-1M50枚	16,900	22,200	661	661		221							
2-5855-02	リフレクトクアント16899-1M50枚	16,900	22,200	661	661		221							
2-5855-03	リフレクトクアント16977-1M50枚	16,700	21,900	661	661						221			
2-5855-04	リフレクトクアント16981-1M50枚	7,440	9,750	661	661						221			
2-5855-05	リフレクトクアント16730-1M50枚	5,160	6,750	661	661		221							
2-5855-06	リフレクトクアント16993-1M50枚	18,000	23,600	661	661						221			
2-5855-07	リフレクトクアント16896-1M50枚	15,200	19,900	661	661						221			
2-5855-10	リフレクトクアント16989-1M50枚	15,200	19,900	661	661						221			
2-5855-11	リフレクトクアント16732-1M50枚	14,600	19,100	661	661		221							

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-5855-12	リフレクトクアント16975-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-13	リフレクトクアント16976-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-14	リフレクトクアント16974-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-15	リフレクトクアント16731-1M50枚	9,500	12,500	661	661		221							
2-5855-17	リフレクトクアント16996-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-20	リフレクトクアント16978-1M50枚	12,600	16,500	661	661		221							
2-5855-21	リフレクトクアント16987-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-23	リフレクトクアント16720-1M50枚	9,280	12,200	661	661		221							
2-5855-24	リフレクトクアント16982-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-30	リフレクトクアント16995-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-31	リフレクトクアント16971-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-32	リフレクトクアント16973-1M50枚	7,440	9,750	661	661		221							
2-5855-35	リフレクトクアント16136-1M50枚	40,000	53,400	661	661		221							
2-5855-37	リフレクトクアント16124-1M50枚	9,170	12,000	661	661		221							
2-5855-38	リフレクトクアント16125-1M50枚	9,280	12,200	661	661		221							
2-5855-40	リフレクトクアント16127-1M50枚	19,300	25,300	661	661		221							
2-5855-41	リフレクトクアント16128-1M50枚	20,200	26,500	661	661		221							
2-5855-44	リフレクトクアント16992-1M50枚	13,800	18,000	661	661		221							
2-6144-21	水分計 MB23	119,000	125,000	794	794									
2-6144-22	水分計 MB25	183,000	193,000	794	794									
2-630-03	コールドライト FGS6S500	16,300	17,500	853	853									
2-630-04	コールドライト LFGB6S500	38,200	40,500	853	853									
2-630-08	コールドライト 集光レンズ HLL301	4,600	5,300	853	853									
2-630-35	コールドライトMegaLight100V	48,700	52,100	853	853									
2-630-36	コールドライトMegaLight200V	48,700	52,000	853	853									
2-645-01	ビッグホットプレートHPRB-6040	186,000	197,000	82	82									
2-647-01	高温ホットプレートHPRH-4030	275,000	277,000	82	82									
2-6681-01	液晶デジタル顕微鏡CE44341	47,600	59,000	846	846									
2-6728-01	ピオラモPCRプレートVPE-010	1,680	1,800	1273	1273		116							
2-6728-11	8連平キャップVPF-08120個	2,100	2,150	1273	1273		116							
2-6728-12	8連ドームキャップVPD-08120個	2,100	2,150	1273	1273		116							
2-7580-01	スポイト(滅菌)2mlIGDS2ML 百本	1,380	1,500	2014	2014		86							
2-7580-02	スポイト(滅菌)1mlIGDS1ML 百本	1,270	1,400	2014	2014		86							
2-771-01	ボールポイント六角レンチ TXB-9S	4,400	5,000	2433	2433									
2-7816-01	卓上型ポットミル架台 PM-001	145,000	165,000	285	285									
2-7816-02	ポットミル架台 PM-002	260,000	279,000	285	285									
2-7818-01	オートボジャッキ LJS-100	105,000	138,000	2096	2096									
2-7827-01	ネオシェーカー NS-LR	126,000	134,000	239	239									
2-7827-01-22	検査書付 ネオシェーカー NS-LR	136,000	144,000	239	239									
2-7827-06	ネオシェーカー NS-S	80,000	95,000	239	239									
2-7827-12	スプリングネットホルダ NSA-SNH	19,400	36,300	239	239									
2-7827-13	プラスチックホルダ100ml用NSA-FH1	19,900	21,500	239	239									
2-7827-14	20・300ml用NSA-FH23	18,800	20,200	239	239									
2-7827-15	プラスチックホルダ500ml用NSA-FH5	14,500	15,700	239	239									
2-7827-16	過洗管ホルダ NSA-TH	11,000	14,000	239	239									
2-7827-19	5mlチューブブラック NSA-5TR	22,000	23,500	239	239									
2-7828-11	アダプタースリーブ HDK-1	3,100	8,660	100	100									
2-7828-12	スリーブ AB-300	18,000	19,000	100	100									
2-7828-13	スリーブ AB-200	18,000	19,300	100	100									
2-7828-14	スリーブ AB-100	18,000	19,300	100	100									
2-7828-15	スリーブ AB-18	20,000	27,400	100	100									
2-7830-01	デジタル台はかり D31P30BRJP	61,500	64,600	471	471									
2-7830-01-20	台はかりD31P30BRJP校正証明書付	83,500	86,600	471	471									
2-7830-02	デジタル台はかり D31P60BRJP	61,500	64,600	471	471									
2-7830-02-20	台はかりD31P60BRJP校正証明書付	83,500	86,600	471	471									
2-7830-03	デジタル台はかり D31P60BLJP	67,700	71,100	471	471									
2-7830-03-20	台はかりD31P60BLJP校正証明書付	89,700	93,100	471	471									
2-7830-04	デジタル台はかり D31P150BLJP	67,700	71,100	471	471									
2-7830-04-20	台はかりD31P150BLJP校正証明書付	102,700	106,100	471	471									
2-7830-05	デジタル台はかり D31P150BXJP	83,700	87,900	471	471									
2-7830-05-20	台はかりD31P150BXJP校正証明書付	118,700	122,900	471	471									
2-7830-06	デジタル台はかり D31P300BXJP	83,700	87,900	471	471									
2-7830-06-20	台はかりD31P300BXJP校正証明書付	118,700	122,900	471	471									
2-7832-01	ハイパーホットスターラー HVDH-L	201,000	203,000	203	203									
2-7832-02	ハイパーホットスターラー HVDH-S	199,000	201,000	203	203									
2-7843-02	汎用ホットプレート HP4030	38,500	40,100	91	91									
2-7856-21	マルチオーブン MOV-300SB	201,000	215,000	14	14									
2-7856-22	マルチオーブン MOV-450SB	236,000	256,000	14	14									
2-7903-11	小型熱プレス機 H300-01	435,000	492,000	280	280									
2-7903-12	小型熱プレス機 H300-05	478,000	526,000	280	280									
2-7903-13	小型熱プレス機 H300-15	478,000	573,000	280	280									
2-7903-14	H300-01K 小型熱プレス機	515,000	557,000	280	280									
2-7903-15	H300-05K 小型熱プレス機	556,500	592,000	280	280									
2-7909-01	湿潤箱 MC-NM12	8,300	8,630	1510	1510									
2-7909-02	湿潤箱 MC-NM20	11,000	11,400	1510	1510									
2-7917-01	パソナリデジケター IW-ESD	20,000	25,200	1121	1121									
2-7917-11	IW-ESD用予備機板(非帯電仕様)	1,200	1,350	1121	1121									
2-7918-01	ユニットデジケター UD-1ESD	10,200	12,600	1124	1124									
2-7918-02	ユニットデジケター UD-4ESD	39,800	47,800	1124	1124									
2-7921-11	耐熱ホットプレート TA-4030N	64,500	75,000	91	91									
2-7921-12	耐熱ホットプレート TA-4030R	68,000	88,000	91	91									
2-7925-13	窒素濃度計 N2ADP	20,000	22,000	1142	1142									
2-7939-21	オイルバススターラーOBS-200M	69,000	83,000	67	67									
2-7939-22	OBS-250M オイルバススターラー	99,000	118,000	67	67									
2-7940-11	スノコ φ170×45	4,500	6,000	55	55		63							
2-7940-31	ウォーターバススターラーWBS-80M	61,000	78,000	62	62		64							
2-7945-01	万力熱プレス機 MNP-001	201,500	211,000	279	279									
2-7945-12	万力熱プレス機 MNP2-002D	290,000	308,000	279	279									
2-7950-01	万力プレス機 MP-001	113,600	122,000	279	279									
2-7950-02	万力プレス機 MP-200	135,000	146,000	279	279									
2-7978-01	紫外線殺菌ロッカー S-01FN 着衣用	231,000	234,000	2629	2629									
2-7978-02	紫外線殺菌ロッカー W-02FN 着衣用	391,000	397,000	2629	2629									
2-7978-03	紫外線殺菌ロッカーS-01FNT棚板仕様	348,000	350,000	2629	2629									
2-7978-04	紫外線殺菌ロッカーW-02FNT棚板仕様	621,000	625,000	2629	2629									
2-8029-01	ラウンドチェアDX GS010-VBK	11,800	12,800	990	990	754						381		
2-8029-02	ラウンドチェアDX GS010-VBL	11,800	12,800	990	990	754						381		
2-8029-03	ラウンドチェアDX GS010-VPI	11,800	12,800	990	990	754						381		
2-8029-04	ラウンドチェアDX GS010-VWH	11,800	12,800	990	990	754						381		
2-8029-11	ラウンドチェア GS-AJ交換用脚5個入	1,200	1,300	990	990	754						381		
2-8032-11	アズプロ分析天秤 ASR64/ E	125,000	135,000	443	443									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-8032-12	アズプロ分析天秤 ASR124/E	137,000	147,000	443	443									
2-8032-13	アズプロ分析天秤 ASR224/E	151,000	162,000	443	443									
2-8036-21	アズプロ電子天秤 ASR223/E	72,800	77,500	448	448									
2-8036-22	アズプロ電子天秤 ASR423/E	85,900	91,000	448	448									
2-8036-23	アズプロ電子天秤 ASR2202/E	67,200	71,300	448	448									
2-8036-24	アズプロ電子天秤 ASR4202/E	87,100	92,300	448	448									
2-8039-01	ミックスローター VMRC-5	174,500	219,000	249	249									
2-8039-01-22	検査書付 ミックスローター VMRC-5	184,500	229,000	249	249									
2-808-01	廃液ストッカーFHS-L	29,800	31,100	1041	1041									
2-808-02	廃液ストッカーFHS-R	29,800	31,100	1041	1041									
2-8095-31	ラボドラフト AZ9-FEW	678,000	698,000	1050	1050				86					
2-8095-32	ラボドラフト AZ9-FEW-F	993,000	1,020,000	1050	1050				86					
2-8095-33	ラボドラフト AZ9-FEW-H	716,000	738,000	1050	1050				86					
2-8095-34	ラボドラフト AZ9-FEW-FH	1,020,000	1,050,000	1050	1050				86					
2-8156-01	ギヤポンプユニット GPU-1	48,500	53,300	373	373									
2-8156-02	ギヤポンプユニット GPU-2	51,500	56,600	373	373									
2-8156-03	小型耐薬ギヤポンプ GPU-3	56,500	61,400	373	373									
2-8157-11	小型熱プレス機 HC300-01	628,000	671,000	280	280									
2-8157-12	小型熱プレス機 HC300-05	680,000	717,000	280	280									
2-8157-13	小型熱プレス機 HC300-15	680,000	755,000	280	280									
2-8157-14	HC300-01K 小型熱プレス機	698,000	728,000	280	280									
2-8157-15	HC300-05K 小型熱プレス機	749,000	790,000	280	280									
2-8258-21	コロニーカウンターGalaxy330	158,000	159,300	1356	1356		66							
2-8306-03	定量濾紙 №43 9cm 100枚	2,600	2,860	1549	1549									
2-8306-04	定量濾紙 №43 11.0cm 百枚	3,210	3,530	1549	1549									
2-8306-05	定量濾紙 №43 12.5cm 百枚	4,060	4,470	1549	1549									
2-8306-06	定量濾紙 №43 15.0cm 百枚	5,750	6,330	1549	1549									
2-8306-07	定量濾紙 №43 18.5cm 百枚	8,550	9,400	1549	1549									
2-8588-01	細胞培養プレートVTC-P6 50個	7,000	7,700	1303	1303									
2-8588-02	細胞培養プレートVTC-P12 50個	7,200	7,900	1303	1303									
2-8588-03	細胞培養プレートVTC-P24 50個	7,500	8,300	1303	1303									
2-8588-04	細胞培養プレートVTC-P48 50個	8,400	9,200	1303	1303									
2-8588-05	細胞培養プレートVTC-P96 100個	15,600	17,200	1303	1303									
2-8589-01	細胞培養フラスコVTC-F25V 二百個	14,000	15,400	1258	1258									
2-8589-02	細胞培養フラスコVTC-F75V 百個	12,800	14,100	1258	1258									
2-8589-03	細胞培養フラスコVTC-F175V	9,800	10,800	1258	1258									
2-8589-04	細胞培養フラスコVTC-F25P 二百個	12,400	13,600	1258	1258									
2-8589-05	細胞培養フラスコVTC-F75P 百個	12,300	13,500	1258	1258									
2-8589-06	細胞培養フラスコVTC-F175P	9,750	10,700	1258	1258									
2-8589-07	VTC-F225V 細胞培養フラスコ	11,500	12,700	1258	1258									
2-8589-08	VTC-F225P 細胞培養フラスコ	11,500	12,700	1258	1258									
2-8590-02	細胞培養ディッシュVTC-D60 五百枚	11,400	12,500	1255	1255									
2-8590-03	細胞培養ディッシュVTC-D100	11,800	13,000	1255	1255									
2-8590-04	細胞培養ディッシュVTC-D150 百枚	11,500	12,700	1255	1255									
2-8594-01	AP防護手袋ナイロン BNH-US	4,800	5,400	3077	3077					10				
2-8594-02	AP防護手袋ナイロン BNH-UM	4,800	5,400	3077	3077					10				
2-8594-03	AP防護手袋ナイロン BNH-UL	4,800	5,400	3077	3077					10				
2-8604-01	AP防護手袋ポリエステル BPH-US	5,700	6,500							10				
2-8604-02	AP防護手袋ポリエステル BPH-UM	5,700	6,500							10				
2-8604-03	AP防護手袋ポリエステル BPH-UL	5,700	6,500							10				
2-8604-04	AP防護手袋ポリエステルBPH-ULL	5,700	6,500							10				
2-8605-11	赤外線サーモグラフィ E4Wi-Fi	159,000	170,000	500	500									
2-8605-11-20	赤外線サーモグラフィE4Wi-Fi校正	174,000	185,000	500	500									
2-8605-22	赤外線サーモグラフィ E5-XT	230,000	246,000	500	500									
2-8605-22-20	赤外線サーモグラフィE5-XT 校正付	245,000	261,000	500	500									
2-8605-23	赤外線サーモグラフィ E6-XT	340,000	364,000	500	500									
2-8605-23-20	赤外線サーモグラフィE6-XT 校正付	355,000	379,000	500	500									
2-8605-24	赤外線サーモグラフィ E8-XT	550,000	588,000	500	500									
2-8605-24-20	赤外線サーモグラフィE8-XT 校正付	565,000	603,000	500	500									
2-8862-21	サニエコ粘着マット 450×900	12,500	13,130				271	14						
2-8862-22	サニエコ粘着マット 600×900	15,700	16,480				271	14						
2-8862-23	サニエコ粘着マット 600×1200	19,800	20,790				271	14						
2-8863-21	サニエコ抗菌粘着マット 450×900	13,500	14,180				271							
2-8863-22	サニエコ抗菌粘着マット 600×900	16,800	17,640				271							
2-8863-23	サニエコ抗菌粘着マット 600×1200	21,300	22,360				271							
2-8950-11	ふき取り用試薬 UltraSnap	22,000	25,000				10							
2-8950-12	水用試薬 AQUASNAP TOTAL	26,000	33,000				10							
2-9039-01	ロング減菌手袋2Y72N1S-A	320	350	2737	2737									
2-9039-02	ロング減菌手袋2Y72N3M-A	320	350	2737	2737									
2-9039-03	ロング減菌手袋2Y72N5L-A	320	350	2737	2737									
2-9039-51	ロング減菌手袋2Y72N1S-B 50双	10,500	11,600	2737	2737									
2-9039-52	ロング減菌手袋2Y72N3M-B 50双	10,500	11,600	2737	2737									
2-9039-53	ロング減菌手袋2Y72N5L-B 50双	10,500	11,600	2737	2737									
2-9039-61	ロング減菌手袋2Y72N1S-C	37,500	41,300	2737	2737									
2-9039-62	ロング減菌手袋2Y72N3M-C	37,500	41,300	2737	2737									
2-9039-63	ロング減菌手袋2Y72N5L-C	37,500	41,300	2737	2737									
2-9390-01	ホースニップルGHN-0106	120	150	2206	2206									
2-9390-02	ホースニップルGHN-0109	120	150	2206	2206									
2-9390-03	ホースニップルGHN-0209	180	220	2206	2206									
2-9390-04	ホースニップルGHN-0212	190	230	2206	2206									
2-9390-05	ホースニップルGHN-0309	250	300	2206	2206									
2-9390-06	ホースニップルGHN-0312	260	320	2206	2206									
2-9390-07	ホースニップルGHN-0413	370	450	2206	2206									
2-9390-08	ホースニップルGHN-0416	360	440	2206	2206									
2-9390-09	ホースニップルGHN-0619	910	1,100	2206	2206									
2-9390-10	ホースニップルGHN-0627	1,020	1,230	2206	2206									
2-9390-11	ホースニップルGHN-0827	1,290	1,550	2206	2206									
2-9390-12	ホースニップルGHN-0834	2,470	2,970	2206	2206									
2-9391-01	ホースニップルVHN-0106	710	860	2206	2206									
2-9391-02	ホースニップルVHN-0109	710	860	2206	2206									
2-9391-03	ホースニップルVHN-0209	750	900	2206	2206									
2-9391-04	ホースニップルVHN-0212	750	900	2206	2206									
2-9391-05	ホースニップルVHN-0309	840	1,010	2206	2206									
2-9391-06	ホースニップルVHN-0312	750	900	2206	2206									
2-9391-07	ホースニップルVHN-0413	1,170	1,410	2206	2206									
2-9391-08	ホースニップルVHN-0416	1,170	1,410	2206	2206									
2-9391-09	ホースニップルVCH-0619	1,880	2,260	2206	2206									
2-9391-10	ホースニップルVCH-0627	1,880	2,260	2206	2206									
2-9391-11	ホースニップルVCH-0827	2,350	2,820	2206	2206									
2-9391-12	ホースニップルVCH-0834	2,350	2,820	2206	2206									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021		サンクアスト	ナビス2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズビュア	アズツール	ナビ助2021	感染症対策用 品パンフ	ウェルビー ングパンフ
				頁	頁	頁	頁	2016 頁	2020 頁	頁	2021 頁	2021 頁	頁	頁	頁
2-9544-21	分光放射度計 MK 350N PM	253,000	255,000	709	709							68			
2-9611-21	小型微量高速遠心機 M13	73,000	86,000	-	-										
2-9612-01	ガラス繊維濾紙934-AH 21 百枚	3,750	4,120	1550	1550										
2-9612-02	ガラス繊維濾紙934-AH 24 百枚	4,100	4,510	1550	1550										
2-9612-03	ガラス繊維濾紙934-AH 25 百枚	4,430	4,870	1550	1550										
2-9612-04	ガラス繊維濾紙934-AH 37 百枚	6,810	7,490	1550	1550										
2-9612-05	ガラス繊維濾紙934-AH 42.5 百枚	7,260	7,990	1550	1550										
2-9612-06	ガラス繊維濾紙934-AH 47 百枚	7,380	8,120	1550	1550										
2-9612-07	ガラス繊維濾紙934-AH 55 百枚	10,700	11,770	1550	1550										
2-9612-09	ガラス繊維濾紙934-AH 70 百枚	15,300	16,830	1550	1550										
2-9612-10	ガラス繊維濾紙934-AH 90 百枚	18,300	20,100	1550	1550										
2-9612-11	ガラス繊維濾紙934-AH 110 百枚	25,500	28,100	1550	1550										
2-9612-12	ガラス繊維濾紙934-AH 125 百枚	35,100	38,600	1550	1550										
2-9612-13	ガラス繊維濾紙934-AH 150 百枚	43,100	47,400	1550	1550										
2-962-01	燃焼ポート№2 100本	9,300	10,600	2147	2147										
2-962-02	燃焼ポート№6A 50本	4,900	6,000	2147	2147										
2-962-03	燃焼ポート№5 50本	5,000	5,800	2147	2147										
2-9631-01	卓上遠心器ESK12500	99,900	122,700	1596	1596										
2-9654-04	安全廃液キャップ用ブラインドラグ 16	2,300	2,400	1759	1759										
2-9757-01	ポリエチレンロング手袋S 100枚	3,300	3,800	2753	2753										
2-9757-02	ポリエチレンロング手袋M 100枚	3,300	3,800	2753	2753										
2-9801-01	オートクレーブ用耐熱PPバッグS 百枚	2,650	3,070	2621	2621	597									
2-9801-02	オートクレーブ用耐熱PPバッグM 20枚	1,400	1,620	2621	2621	597									
2-9801-03	オートクレーブ用耐熱PPバッグL 20枚	1,900	2,190	2621	2621	597									
2-9801-11	耐熱PPバッグ封かん用ベルト 100本	1,080	1,280	2621	2621	597									
2-9823-01	カラー両開きクランプ極小・黒	1,400	1,700	2084	2084										
2-9823-02	カラー両開きクランプ小・赤	1,800	2,200	2084	2084										
2-9823-03	カラー両開きクランプ小・黒	1,550	1,900	2084	2084										
2-9823-04	カラー両開きクランプ中・赤	2,050	2,500	2084	2084										
2-9823-05	カラー両開きクランプ中・黒	1,750	2,200	2084	2084										
2-9823-06	カラー両開きクランプ大・赤	2,100	2,550	2084	2084										
2-9823-07	カラー両開きクランプ大・黒	1,800	2,200	2084	2084										
2-9824-01	実験器具保持具丸型クランプ小・黒	1,300	1,600	2087	2087										
2-9824-02	実験器具保持具細管用クランプ・黒	1,300	1,600	2087	2087										
2-9824-03	実験器具保持具角ムッフ・黒	650	800	2087	2087										
2-9824-04	実験器具保持具角ムッフ爪付・黒	1,050	1,300	2087	2087										
2-9824-05	実験器具保持具ベース・黒	950	1,150	2087	2087										
2-9824-06	実験器具保持具ベース・赤	1,100	1,350	2087	2087										
2-9825-01	両開きクランプ極小	750	900	2084	2084										
2-9825-02	両開きクランプ小	900	990	2084	2084										
2-9825-03	両開きクランプ中	1,200	1,450	2084	2084										
2-9825-04	両開きクランプ大	1,250	1,500	2084	2084										
2-9825-05	両開きクランプクランク型・極小	3,800	4,600	2084	2084										
2-9825-06	両開きクランプクランク型・小	4,400	5,300	2084	2084										
2-9825-07	クランク型・中 両開きクランプ	5,600	6,800	2084	2084										
2-9825-08	クランク型・大 両開きクランプ	5,800	7,000	2084	2084										
2-9825-09	柄長・極小 両開きクランプ	1,180	1,450	2084	2084										
2-9825-10	柄長・小 両開きクランプ	1,330	1,500	2084	2084										
2-9825-11	柄長・中 両開きクランプ	1,680	2,050	2084	2084										
2-9825-12	柄長・大 両開きクランプ	1,790	2,150	2084	2084										
2-9826-01	三つ足スタンド小	2,300	2,800	2079	2079										
2-9826-02	三つ足スタンド中	4,250	5,250	2079	2079										
2-9826-03	三つ足スタンド大	6,000	7,200	2079	2079										
2-9830-01	ステンレスカッターリングφ50	1,250	1,500	2089	2089										
2-9830-02	ステンレスカッターリングφ60	1,300	1,560	2089	2089										
2-9830-03	ステンレスカッターリングφ72	1,350	1,650	2089	2089										
2-9830-04	ステンレスカッターリングφ80	1,400	1,700	2089	2089										
2-9830-05	ステンレスカッターリングφ90	1,450	1,750	2089	2089										
2-9830-06	ステンレスカッターリングφ100	1,550	1,860	2089	2089										
2-9830-07	ステンレスカッターリングφ115	1,600	1,950	2089	2089										
2-9830-08	ステンレスカッターリングφ130	1,650	2,000	2089	2089										
2-9830-09	ステンレスカッターリングφ160	1,850	2,250	2089	2089										
2-9830-10	ステンレスカッターリングφ180	2,000	2,400	2089	2089										
2-9842-01-20	台はかりDB-IIJR-60校正証明書付	68,000	72,400	471	471										
2-9842-02-20	台はかりDBB360-150校正証明書付	81,000	85,400	471	471										
2-9843-01-20	ポータブル台はかりPB-30校正書付	85,800	92,500	475	475										
2-9843-02-20	ポータブル台はかりPB-60校正書付	85,800	92,500	475	475										
2-9843-03-20	ポータブル台はかりPB-150校正書付	98,800	105,500	475	475										
2-9845-03-20	デジタル台秤FW500C-30校正書付	78,500	92,000	476	476										
3-118-11	グローブバッグGB-10	7,400	8,290	1093	1093										
3-1369-11	ZSS-900 ラボドラフト	767,000	792,000							92					
3-1369-12	ZSF-900 ラボドラフト	1,200,000	1,240,000							92					
3-1370-13	ZSF-900 ラボドラフト	1,130,000	1,170,000	1055	1055					91					
3-1370-14	ZS-900 ラボドラフト	631,000	652,000	1055	1055					91					
3-1371-11	ZSF-900UC ラボドラフト	1,530,000	1,580,000	1056	1056					93					
3-1372-11	ZSF-700UC ラボドラフト	855,000	882,000	1056	1056					92					
3-1373-13	ZPF-900 ラボドラフト	884,000	910,000	1051	1051					88					
3-1373-14	ZP-900 ラボドラフト	498,000	514,000	1051	1051					88					
3-1374-22	ZPF-900SC ラボドラフト	1,640,000	1,680,000							89					
3-1375-11	ZPS-900 ラボドラフト	524,000	542,000							89					
3-1375-12	ZPSF-900 ラボドラフト	913,000	942,000							89					
3-1383-11	有機ガス用活性炭フィルター F2AS	45,600	53,900	1069	1069										
3-1396-01	連続コーチ R1050-F	5,300,000	5,830,000							366					
3-1397-01	フローコーチ F1050-F	2,900,000	3,190,000							366					
3-1462-11	AS-8017AMR エアシャワー	1,500,000	1,660,000							368					
3-1462-12	EAS-8017AMR エアシャワー	1,280,000	1,420,000							368					
3-1479-01	セパレートホットプレートSHPR-4030	95,000	108,000	83	83										
3-1480-01	大型ウォーターバスBWB-300	68,000	78,000	53	53			62							
3-1480-01-22	検査書付大型ウォーターバスBWB-300	78,000	88,000	53	53										
3-1491-01	アズノールシャーレJPN90-15	8,100	9,350	1248	1248	991	111	53							
3-1491-51	アズノールシャーレJPN90-15十箱	70,000	81,000	1248	1248	991	111	53							
3-1492-01	パワースターレーVPS-160B	47,000	55,000	198	198										
3-1493-01	パワースターレーVPS-160S	50,000	60,000	198	198										
3-1494-01	パワーホットスターレーVPHS-190A	144,000	148,000	199	199										
3-1496-01	バスターレー用攪拌スコ	15,000	18,000	53	53			62							
3-1559-01	ハンディ青色LED光源HL-24	39,800	40,700	1604	1604										
3-1559-02	ハンディ青色LED光源HL-36	47,000	47,900	1604	1604										
3-1559-03	ハンディ青色LED光源HL-48	54,500	55,400	1604	1604										
3-1613-11	ブラキャビネット9762000組立済	26,000	25,900	1035	1035						52				
3-1613-12	ブラキャビネット9760000組立済	35,000	34,900	1035	1035						52				

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-1614-11	ブラキャビネット9752000組立済	26,000	31,000	1035	1035						52			
3-1614-12	ブラキャビネット9750000組立済	36,000	36,400	1035	1035						52			
3-1614-13	ブラキャビネット9751000組立済	37,000	42,000	1035	1035						52			
3-1621-01	PPバンドGOB-12 青	4,420	5,000								44			
3-1621-02	PPバンドGOB-12 黄	4,420	5,000								44			
3-1621-03	PPバンドGOB-15.5 青	4,420	5,000								44			
3-1621-04	PPバンドGOB-15.5 黄	4,420	5,000								44			
3-1622-01	PPバンドGOB-S 青	2,070	2,290								44			
3-1622-02	PPバンドGOB-S 黄	2,070	2,290								44			
3-1720-01	AP防護手袋ウーリーナイロンBNW-NL	4,350	4,820							10				
3-1720-02	AP防護手袋ウーリーナイロンBNW-NM	4,350	4,820							10				
3-1720-03	AP防護手袋ウーリーナイロンBNW-NS	4,350	4,820							10				
3-1728-01	クリーンルーム用掃除機CR-1	160,000	190,000								77			
3-1728-11	紙フィルタ-212500	3,200	3,840								77			
3-1733-01	アズビュアESDシート1210GR-A	47,100	53,400	3172	3172						89			
3-1734-51	APNBR手袋HG NBT100H LL	36,000	39,600								3			
3-1734-52	APNBR手袋HG NBT100H L	36,000	39,600								3			
3-1734-53	APNBR手袋HG NBT100H M	36,000	39,600								3			
3-1734-54	APNBR手袋HG NBT100H S	36,000	39,600								3			
3-1734-55	APNBR手袋HG NBT100H SS	36,000	39,600								3			
3-1784-01	オイルスプレー Z-45145	440	470											
3-1799-11	牛床革手袋 AT-LG01-A	450	500	2796	2796							11		
3-1799-13	牛床革手袋 AT-LG01-C 12双	3,020	4,100	2796	2796							11		
3-180-01	薬品トレー 小 195×320×100	1,500	1,780	1152	1152									
3-180-03	薬品トレー 小 タテ仕切	150	170	1152	1152									
3-180-04	薬品トレー 小 ヨコ仕切	100	110	1152	1152									
3-1813-01	新メリヤスウエスW0221 20kg	16,300	18,200	2878	2878							25		
3-1813-02	新メリヤスウエス(小) W0125	12,400	14,300									25		
3-1813-31	メリヤスウエスW0221新品バラ2kg	2,290	2,520	2878	2878							25		
3-1814-01	新メリヤスウエスW0222 20kg	12,700	14,600									25		
3-1820-32	タオルウエスYHT-0210-バラ2kg	1,840	2,110	2878	2878							27		
3-183-01	キャリントレー	2,800	3,300	1153	1153									
3-1846-01	リチウムグリースDS760	430	590									108		
3-1847-01	シャーシグリースDS770	290	340									108		
3-1848-01	モリブデングリースDR790	650	780									108		
3-1849-01	ウレアグリースF780	750	800									108		
3-1870-01	エコノミークエスW0272 10kg	2,380	2,570	2878	2878							27		
3-2020-12	ZS-700 ラボドラフト	593,000	613,000	1055	1055					91				
3-2020-13	ZSF-700 ラボドラフト	780,000	798,000							91				
3-2048-11	ZPT-900 ラボドラフト	378,000	392,000	1051	1051					90				
3-2048-12	ZPTF-900 ラボドラフト	824,000	850,000	1051	1051					90				
3-2058-12	ZP-700 ラボドラフト	453,000	468,000	1051	1051					88				
3-2058-13	ZPF-700 ラボドラフト	610,000	626,000							88				
3-2133-11	ZST-900 ラボドラフト	569,000	588,000	1055	1055					93				
3-2133-12	ZSTF-900 ラボドラフト	1,170,000	1,200,000	1055	1055					93				
3-2363-01	PFAグリスレスシート15/25 10枚	6,600	7,300	2264	2264									
3-2363-02	PFAグリスレスシート19/28 10枚	8,300	9,200	2264	2264									
3-2363-03	PFAグリスレスシート24/30 10枚	9,500	10,500	2264	2264									
3-2363-04	PFAグリスレスシート29/32 10枚	11,000	12,200	2264	2264									
3-2363-05	PFAグリスレスシート34/35	9,400	10,500	2264	2264									
3-2363-06	PFAグリスレスシート45/40	12,000	13,200	2264	2264									
3-3233-08	Dish 35X10mm TC EZGr	32,400	34,000	1254	1254									
3-3233-09	セルカルチャードイッシュ 353002	38,200	40,100	1254	1254									
3-3233-10	セルカルチャードイッシュ 353003	32,500	34,100	1254	1254									
3-3636-11	赤外線サーモグラフィ C5Wi-Fi	140,000	150,000	502	502							66		
3-3636-11-20	赤外線サーモグラフィ C5Wi-Fi校正	155,000	165,000	502	502									
3-3660-01	コーケンラミナーMU-01 50Hz	850,000	935,000							119				
3-3660-02	コーケンラミナーMU-01 60Hz	850,000	935,000							119				
3-3661-01	コーケンラミナーMS-01 50Hz	970,000	1,067,000							111				
3-3661-02	コーケンラミナーMS-01 60Hz	970,000	1,067,000							111				
3-3662-01	コーケンラミナーDS-51 50Hz	1,570,000	1,727,000							119				
3-3662-02	コーケンラミナーDS-51 60Hz	1,570,000	1,727,000							119				
3-3897-11	ヒュームフード ABSR-1200	1,510,000	1,680,000									69		
3-3897-12	ヒュームフード ABSR-1500	1,620,000	1,800,000									69		
3-3897-13	ヒュームフード ABSR-1800	1,730,000	1,900,000									69		
3-3897-14	ヒュームフード ABSR-2400	2,230,000	2,500,000									69		
3-3898-11	ヒュームフード ABDR-1200	1,680,000	1,860,000									69		
3-3898-12	ヒュームフード ABDR-1500	1,800,000	2,000,000									69		
3-3898-13	ヒュームフード ABDR-1800	1,930,000	2,150,000									69		
3-3898-14	ヒュームフード ABDR-2400	2,430,000	2,700,000									69		
3-3899-11	ヒュームフード ABSZ-1200	1,400,000	1,600,000									60		
3-3899-12	ヒュームフード ABSZ-1500	1,550,000	1,750,000									60		
3-3899-13	ヒュームフード ABSZ-1800	1,700,000	1,950,000									60		
3-3899-14	ヒュームフード ABSZ-2400	2,220,000	2,530,000									60		
3-3900-11	ヒュームフード ABDZ-1200	1,550,000	1,780,000									60		
3-3900-12	ヒュームフード ABDZ-1500	1,700,000	1,940,000									60		
3-3900-13	ヒュームフード ABDZ-1800	1,880,000	2,150,000									60		
3-3900-14	ヒュームフード ABDZ-2400	2,400,000	2,700,000									60		
3-3901-11	ヒュームフード ABSPN-1200	1,300,000	1,330,000									68		
3-3901-12	ヒュームフード ABSPN-1500	1,400,000	1,430,000									68		
3-3901-13	ヒュームフード ABSPN-1800	1,510,000	1,540,000									68		
3-3901-14	ヒュームフード ABSPN-2400	1,970,000	2,020,000									68		
3-3902-11	ヒュームフード ABDPN-1200	1,430,000	1,460,000									68		
3-3902-12	ヒュームフード ABDPN-1500	1,550,000	1,580,000									68		
3-3902-13	ヒュームフード ABDPN-1800	1,670,000	1,700,000									68		
3-3902-14	ヒュームフード ABDPN-2400	2,130,000	2,180,000									68		
3-3903-11	ヒュームフード ABSE-1200	2,770,000	3,050,000									67		
3-3903-12	ヒュームフード ABSE-1500	2,900,000	3,180,000									67		
3-3903-13	ヒュームフード ABSE-1800	3,000,000	3,300,000									67		
3-3903-14	ヒュームフード ABSE-2400	3,500,000	3,880,000									67		
3-3907-11	ヒュームフード AST-1200	810,000	830,000									65		
3-3907-12	ヒュームフード AST-1500	900,000	920,000									65		
3-3907-13	ヒュームフード AST-1800	980,000	1,000,000									65		
3-3907-14	ヒュームフード AST-2400	1,370,000	1,400,000									65		
3-3908-11	ヒュームフード ASW-1200	1,720,000	1,760,000									64		
3-3908-12	ヒュームフード ASW-1500	1,830,000	1,880,000									64		
3-3908-13	ヒュームフード ASW-1800	1,940,000	1,980,000									64		
3-3908-14	ヒュームフード ASW-2400	2,540,000	2,600,000									64		
3-3909-11	ヒュームフード ADW-1200	1,870,000	1,920,000									64		
3-3909-12	ヒュームフード ADW-1500	1,980,000	2,030,000									64		

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビョア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-3909-13	ヒュームフード ADW-1800	2,090,000	2,140,000						64					
3-3909-14	ヒュームフード ADW-2400	2,690,000	2,760,000						64					
3-391-01	折りたたみ簡易型フード OKF700	34,000	35,000	1073	1073									
3-3912-11	ヒュームフード AB SM-1200	1,300,000	1,500,000						63					
3-3912-12	ヒュームフード AB SM-1500	1,400,000	1,600,000						63					
3-3912-13	ヒュームフード AB SM-1800	1,530,000	1,740,000						63					
3-3912-14	ヒュームフード AB SM-2400	2,020,000	2,320,000						63					
3-3916-11	ヒュームフード AB SCL-1200	1,570,000	1,780,000						62					
3-3916-12	ヒュームフード AB SCL-1500	1,740,000	1,960,000						62					
3-3916-13	ヒュームフード AB SCL-1800	1,900,000	2,140,000						62					
3-3916-14	ヒュームフード AB SCL-2400	2,460,000	2,780,000						62					
3-3917-11	ヒュームフード AB DCL-1200	1,750,000	1,980,000						62					
3-3917-12	ヒュームフード AB DCL-1500	1,930,000	2,180,000						62					
3-3917-13	ヒュームフード AB DCL-1800	2,130,000	2,380,000						62					
3-3917-14	ヒュームフード AB DCL-2400	2,700,000	3,050,000						62					
3-3920-11	ヒュームフード AB SC-1200	1,520,000	1,720,000						61					
3-3920-12	ヒュームフード AB SC-1500	1,700,000	1,920,000						61					
3-3920-13	ヒュームフード AB SC-1800	1,860,000	2,100,000						61					
3-3920-14	ヒュームフード AB SC-2400	2,400,000	2,720,000						61					
3-3921-11	ヒュームフード AB DC-1200	1,700,000	1,900,000						61					
3-3921-12	ヒュームフード AB DC-1500	1,880,000	2,100,000						61					
3-3921-13	ヒュームフード AB DC-1800	2,080,000	2,350,000						61					
3-3921-14	ヒュームフード AB DC-2400	2,650,000	2,980,000						61					
3-3922-11	乾式スクラバーユニット UC-12	1,110,000	1,150,000						58					
3-3922-12	乾式スクラバーユニット UC-20	1,310,000	1,350,000						58					
3-3922-13	乾式スクラバーユニット UC-30	1,570,000	1,620,000						58					
3-3923-11	湿式スクラバーユニット SC-12	1,100,000	1,140,000						54					
3-3923-12	湿式スクラバーユニット SC-20	1,160,000	1,200,000						54					
3-3923-13	湿式スクラバーユニット SC-30	1,410,000	1,460,000						54					
3-3924-11	ヒュームフード ABS-1200TUC	2,320,000	2,500,000						56					
3-3924-12	ヒュームフード ABS-1500TUC	2,500,000	2,700,000						56					
3-3924-13	ヒュームフード ABS-1800TUC	2,700,000	2,880,000						56					
3-3925-11	ヒュームフード ABD-1200TUC	2,500,000	2,680,000						56					
3-3925-12	ヒュームフード ABD-1500TUC	2,700,000	2,880,000						56					
3-3925-13	ヒュームフード ABD-1800TUC	2,900,000	3,100,000						56					
3-3926-11	ヒュームフード ABSI-1200TSC	2,700,000	2,900,000						53					
3-3926-12	ヒュームフード ABSI-1500TSC	2,880,000	3,100,000						53					
3-3926-13	ヒュームフード ABSI-1800TSC	3,040,000	3,280,000						53					
3-3927-11	ヒュームフード ABDI-1200TSC	2,900,000	3,100,000						53					
3-3927-12	ヒュームフード ABDI-1500TSC	3,080,000	3,300,000						53					
3-3927-13	ヒュームフード ABDI-1800TSC	3,240,000	3,480,000						53					
3-3928-11	ヒュームフード ABS-1200UC	2,460,000	2,680,000	1048	1048				55					
3-3928-12	ヒュームフード ABS-1500UC	2,830,000	3,080,000	1048	1048				55					
3-3928-13	ヒュームフード ABS-1800UC	3,040,000	3,300,000	1048	1048				55					
3-3928-14	ヒュームフード ABS-2400UC	3,680,000	4,040,000	1048	1048				55					
3-3929-11	ヒュームフード ABD-1200UC	2,640,000	2,840,000						55					
3-3929-12	ヒュームフード ABD-1500UC	3,000,000	3,250,000						55					
3-3929-13	ヒュームフード ABD-1800UC	3,240,000	3,520,000						55					
3-3929-14	ヒュームフード ABD-2400UC	3,960,000	4,300,000						55					
3-3930-11	ヒュームフード ABSI-1200SC	2,650,000	2,800,000	1049	1049				52					
3-3930-12	ヒュームフード ABSI-1500SC	2,820,000	2,980,000	1049	1049				52					
3-3930-13	ヒュームフード ABSI-1800SC	3,030,000	3,250,000	1049	1049				52					
3-3930-14	ヒュームフード ABSI-2400SC	3,640,000	3,880,000	1049	1049				52					
3-3931-11	ヒュームフード ABDI-1200SC	2,820,000	3,000,000						52					
3-3931-12	ヒュームフード ABDI-1500SC	3,000,000	3,180,000						52					
3-3931-13	ヒュームフード ABDI-1800SC	3,230,000	3,450,000						52					
3-3931-14	ヒュームフード ABDI-2400SC	3,930,000	4,200,000						52					
3-3936-21	ABS F-1200 INV ヒュームフード	1,960,000	2,120,000						50					
3-3936-22	ABS F-1500 INV ヒュームフード	2,080,000	2,200,000						50					
3-3936-23	ABS F-1800 INV ヒュームフード	2,200,000	2,340,000						50					
3-3937-21	ABDF-1200 INV ヒュームフード	2,100,000	2,250,000						50					
3-3937-22	ABDF-1500 INV ヒュームフード	2,220,000	2,360,000						50					
3-3937-23	ABDF-1800 INV ヒュームフード	2,380,000	2,540,000						50					
3-3938-11	ヒュームフード ABS F-1200	1,780,000	1,960,000	1047	1047				49					
3-3938-12	ヒュームフード ABS F-1500	1,900,000	2,080,000	1047	1047				49					
3-3938-13	ヒュームフード ABS F-1800	2,100,000	2,300,000	1047	1047				49					
3-3938-14	ヒュームフード ABS F-2400	2,640,000	2,980,000	1047	1047				49					
3-3939-11	ヒュームフード ABDF-1200	1,940,000	2,150,000						49					
3-3939-12	ヒュームフード ABDF-1500	2,070,000	2,280,000						49					
3-3939-13	ヒュームフード ABDF-1800	2,280,000	2,500,000						49					
3-3939-14	ヒュームフード ABDF-2400	2,840,000	3,100,000						49					
3-3940-11	ヒュームフード ABS A-1200	1,570,000	1,740,000						48					
3-3940-12	ヒュームフード ABS A-1500	1,700,000	1,880,000						48					
3-3940-13	ヒュームフード ABS A-1800	1,830,000	2,040,000						48					
3-3940-14	ヒュームフード ABS A-2400	2,360,000	2,660,000						48					
3-3944-21	ABS V II-1200 ヒュームフード	2,010,000	2,260,000						38					
3-3944-22	ABS V II-1500 ヒュームフード	2,110,000	2,360,000						38					
3-3944-23	ABS V II-1800 ヒュームフード	2,330,000	2,600,000						38					
3-3944-24	ABS V II-2400 ヒュームフード	2,690,000	3,020,000						38					
3-3945-21	ABS V-1200 ヒュームフード	2,100,000	2,350,000						36					
3-3945-22	ABS V-1500 ヒュームフード	2,200,000	2,450,000						36					
3-3945-23	ABS V-1800 ヒュームフード	2,420,000	2,680,000						36					
3-3945-24	ABS V-2400 ヒュームフード	2,780,000	3,120,000						36					
3-3946-11	ヒュームフード ABS-1200C	1,350,000	1,440,000						33					
3-3946-12	ヒュームフード ABS-1500C	1,460,000	1,560,000						33					
3-3946-13	ヒュームフード ABS-1800C	1,670,000	1,780,000						33					
3-3947-11	ヒュームフード ABD-1200C	1,520,000	1,640,000						33					
3-3947-12	ヒュームフード ABD-1500C	1,640,000	1,760,000						33					
3-3947-13	ヒュームフード ABD-1800C	1,850,000	1,980,000						33					
3-3950-11	ヒュームフード ABSI-1200C	1,400,000	1,500,000						35					
3-3950-12	ヒュームフード ABSI-1500C	1,520,000	1,620,000						35					
3-3950-13	ヒュームフード ABSI-1800C	1,720,000	1,840,000						35					
3-3951-11	ヒュームフード ABDI-1200C	1,560,000	1,650,000						35					
3-3951-12	ヒュームフード ABDI-1500C	1,680,000	1,780,000						35					
3-3951-13	ヒュームフード ABDI-1800C	1,900,000	2,040,000						35					
3-3952-11	ヒュームフード ABS-1200	1,280,000	1,440,000	1046	1046				32					
3-3952-12	ヒュームフード ABS-1500	1,380,000	1,560,000	1046	1046				32					
3-3952-13	ヒュームフード ABS-1800	1,600,000	1,800,000	1046	1046				32					
3-3952-14	ヒュームフード ABS-2400	1,960,000	2,200,000	1046	1046				32					
3-3953-11	ヒュームフード ABD-1200	1,440,000	1,600,000	1046	1046				32					



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-3953-12	ヒュームフード ABD-1500	1,580,000	1,750,000	1046	1046				32					
3-3953-13	ヒュームフード ABD-1800	1,780,000	1,960,000	1046	1046				32					
3-3953-14	ヒュームフード ABD-2400	2,240,000	2,480,000	1046	1046				32					
3-3956-11	ヒュームフード ABSI-1200	1,320,000	1,480,000						35					
3-3956-12	ヒュームフード ABSI-1500	1,430,000	1,600,000						35					
3-3956-13	ヒュームフード ABSI-1800	1,640,000	1,820,000						35					
3-3956-14	ヒュームフード ABSI-2400	2,000,000	2,280,000						35					
3-3957-11	ヒュームフード ABDI-1200	1,480,000	1,660,000						35					
3-3957-12	ヒュームフード ABDI-1500	1,600,000	1,780,000						35					
3-3957-13	ヒュームフード ABDI-1800	1,820,000	2,040,000						35					
3-3957-14	ヒュームフード ABDI-2400	2,280,000	2,520,000						35					
3-3984-11	ヒュームフード AVB-1200	1,680,000	1,860,000						66					
3-3984-12	ヒュームフード AVB-1500	1,850,000	2,060,000						66					
3-3984-13	ヒュームフード AVB-1800	2,000,000	2,240,000						66					
3-4081-01	薬品トレー PP-80	3,500	4,200	1151	1151									
3-4082-01	ポトルプロテクターB-500	2,500	2,800	1028	1028									
3-4082-02	ポトルプロテクターB-1000	1,600	1,850	1028	1028									
3-4082-03	ポトルプロテクターB-2500	1,600	1,850	1028	1028									
3-4082-04	ポトルプロテクター B-10000	1,600	1,850	1028	1028									
3-4091-11	薬品トレー PP-125N	5,800	6,600	1028	1028									
3-4092-01	安全トレー AT-125	9,500	10,800	1151	1151									
3-4159-04	ヒュームフード ABD-1200BUC	2,700,000	3,300,000						57					
3-4159-05	ヒュームフード ABD-1500BUC	3,080,000	3,720,000						57					
3-4159-06	ヒュームフード ABD-1800BUC	3,500,000	4,200,000						57					
3-4159-11	ヒュームフード ABS-1200BUC	2,530,000	3,100,000						57					
3-4159-12	ヒュームフード ABS-1500BUC	2,880,000	3,500,000						57					
3-4159-13	ヒュームフード ABS-1800BUC	3,300,000	3,960,000						57					
3-4470-01	乾式スクラパーUCP-12	490,000	506,000						140					
3-4470-03	乾式スクラパーUCP-20	620,000	640,000						140					
3-4497-01	SFニトリル手袋ロング L 1000入	1,600	1,760	2745	2745	572	302	17						
3-4497-02	SFニトリル手袋ロング M 1000入	1,600	1,760	2745	2745	572	302	17						
3-4497-03	SFニトリル手袋ロング S 1000入	1,600	1,760	2745	2745	572	302	17						
3-4497-51	SFニトリル手袋ロング L 1000入	14,300	15,800	2745	2745	572	302	17						
3-4497-52	SFニトリル手袋ロング M 1000入	14,300	15,800	2745	2745	572	302	17						
3-4497-53	SFニトリル手袋ロング S 1000入	14,300	15,800	2745	2745	572	302	17						
3-4572-01	ASSREヒュームフード SS-1200	1,350,000	1,420,000						77					
3-4572-02	ASSREヒュームフード SS-1500	1,500,000	1,580,000						77					
3-4572-03	ASSREヒュームフード SS-1800	1,750,000	1,850,000						77					
3-4572-04	ASSREヒュームフード SS-2400	2,250,000	2,360,000						77					
3-4572-05	ASSREヒュームフード SD-1200	1,580,000	1,670,000						77					
3-4572-06	ASSREヒュームフード SD-1500	1,760,000	1,860,000						77					
3-4572-07	ASSREヒュームフード SD-1800	2,000,000	2,120,000						77					
3-4572-08	ASSREヒュームフード SD-2400	2,580,000	2,700,000						77					
3-4573-01	ASSREヒュームフード SS1200II	1,460,000	1,550,000						78					
3-4573-02	ASSREヒュームフード SS1500II	1,600,000	1,700,000						78					
3-4573-03	ASSREヒュームフード SS1800II	1,850,000	1,950,000						78					
3-4573-04	ASSREヒュームフード SS2400II	2,400,000	2,520,000						78					
3-4573-05	ASSREヒュームフード SD1200II	1,680,000	1,780,000						78					
3-4573-06	ASSREヒュームフード SD1500II	1,900,000	2,000,000						78					
3-4573-07	ASSREヒュームフード SD1800II	2,200,000	2,320,000						78					
3-4573-08	ASSREヒュームフード SD2400II	2,800,000	2,940,000						78					
3-4574-01	ASSREヒュームフード ASS1200	1,200,000	1,280,000						76					
3-4574-02	ASSREヒュームフード ASS1500	1,340,000	1,440,000						76					
3-4574-03	ASSREヒュームフード ASS1800	1,580,000	1,670,000						76					
3-4574-04	ASSREヒュームフード ASS2400	2,080,000	2,200,000						76					
3-4574-05	ASSREヒュームフード ADS1200	1,400,000	1,500,000						76					
3-4574-06	ASSREヒュームフード ADS1500	1,560,000	1,650,000						76					
3-4574-07	ASSREヒュームフード ADS1800	1,830,000	1,930,000						76					
3-4574-08	ASSREヒュームフード ADS2400	2,370,000	2,480,000						76					
3-4575-01	ASSREヒュームフードASSE1200	3,200,000	3,340,000						81					
3-4575-02	ASSREヒュームフードASSE1500	3,340,000	3,480,000						81					
3-4575-03	ASSREヒュームフードASSE1800	3,570,000	3,720,000						81					
3-4575-04	ASSREヒュームフードASSE2400	4,200,000	4,380,000						81					
3-4575-05	ASSREヒュームフードADSE1200	3,450,000	3,600,000						81					
3-4575-06	ASSREヒュームフードADSE1500	3,630,000	3,780,000						81					
3-4575-07	ASSREヒュームフードADSE1800	3,880,000	4,040,000						81					
3-4575-08	ASSREヒュームフードADSE2400	4,570,000	4,750,000						81					
3-4576-01	アスレヒュームフード ASS1200UC	2,860,000	2,980,000						80					
3-4576-02	アスレヒュームフード ASS1500UC	3,160,000	3,300,000						80					
3-4576-03	アスレヒュームフード ASS1800UC	3,400,000	3,550,000						80					
3-4576-04	アスレヒュームフード ASS2400UC	4,050,000	4,220,000						80					
3-4576-05	アスレヒュームフード ADS1200UC	3,150,000	3,280,000						80					
3-4576-06	アスレヒュームフード ADS1500UC	3,470,000	3,620,000						80					
3-4576-07	アスレヒュームフード ADS1800UC	3,750,000	3,900,000						80					
3-4576-08	アスレヒュームフード ADS2400UC	4,440,000	4,620,000						80					
3-4581-01	流し台 PVA-900	215,000	223,000						271					
3-4581-02	流し台 PVA-1200	308,000	318,000						271					
3-4581-03	流し台 PVA-1500	335,000	348,000						271					
3-4581-04	流し台 PVA-1800	363,000	376,000						271					
3-4620-01	ASSREヒュームフード PSH1200	1,400,000	1,620,000						71					
3-4620-02	ASSREヒュームフード PSH1500	1,670,000	1,920,000						71					
3-4620-03	ASSREヒュームフード PSH1800	1,800,000	2,080,000						71					
3-4620-04	ASSREヒュームフード PSH2400	2,600,000	2,960,000						71					
3-4620-05	ASSREヒュームフード PDH1200	1,560,000	1,800,000						71					
3-4620-06	ASSREヒュームフード PDH1500	1,840,000	2,120,000						71					
3-4620-07	ASSREヒュームフード PDH1800	2,000,000	2,300,000						71					
3-4620-08	ASSREヒュームフード PDH2400	2,900,000	3,300,000						71					
3-465-02	ステップストゥール 2523B ブラック	20,000	14,200	1246	1246									
3-465-03	ステップストゥール 2523V ベージュ	20,000	14,200	1246	1246									
3-4729-11	防塵手袋 3760-S	3,300	3,990											
3-4729-12	防塵手袋 3760-M	3,300	3,990											
3-4729-13	防塵手袋 3760-L	3,300	3,990											
3-4729-14	防塵手袋 3760-LL	3,300	3,990											
3-4828-01	ワンタッチコックMWC-40SUS-F	42,000	44,000	1887	1887		408							
3-4828-02	ワンタッチコックMWC-50SUS-F	51,000	53,000	1887	1887		408							
3-5103-01	丸タイプPPSA丸110-200内嵌合R	1,100	1,260				262							
3-5103-02	丸タイプPPSA丸120-300内嵌合R	1,260	1,450				262							
3-5103-03	丸タイプPPSA丸130-380内嵌合R	1,500	1,720				262							
3-5107-01	フードバックMF P丸井18本体	1,130	1,300				261							
3-5107-11	フードバックT-MFP丸井18嵌合蓋	1,120	1,290				261							



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-5107-12	フードバックT-キャレ18-18嵌合蓋	1,140	1,310				261							
3-5109-02	フードバック丸MS76-90BL本体百本	950	1,090				262							
3-5109-21	フードバック丸型本体MS66-60BL	800	920	1777	1777									
3-5109-22	フードバック丸型本体MS76-90BL	950	1,100	1777	1777									
3-5109-23	フードバック丸型本体MS86-120BL	1,190	1,370	1777	1777									
3-5109-31	フードバック丸型蓋T-MS66-T-C	660	760	1777	1777									
3-5109-32	フードバック丸型蓋T-MS76-T-C	700	810	1777	1777									
3-5109-33	フードバック丸型蓋T-MS86-T-C	830	960	1777	1777									
3-5113-04	粘着ローラー747 スペアテープ	130	140				273	15						
3-5127-01	車上型はかり R31PE1502	59,300	62,300	470	470									
3-5127-02	車上型はかり R31PE3	59,300	62,300	470	470									
3-5127-03	車上型はかり R31PE6	59,300	62,300	470	470									
3-5127-04	車上型はかり R31PE15	59,300	62,300	470	470									
3-5127-05	車上型はかり R31PE30	59,300	62,300	470	470									
3-5212-01	ステンレス継手 VU-01	1,670	2,010	2205	2205									
3-5212-02	ステンレス継手 VU-02	1,670	2,010	2205	2205									
3-5212-03	ステンレス継手 VU-03	1,710	2,060	2205	2205									
3-5212-04	ステンレス継手 VU-04	1,960	2,360	2205	2205									
3-5212-05	ステンレス継手 VU-06	2,580	3,100	2205	2205									
3-5212-06	ステンレス継手 VU-08	3,280	3,940	2205	2205									
3-5235-01	ステンレス継手 VL-01	630	760	2205	2205									
3-5235-02	ステンレス継手 VL-02	630	760	2205	2205									
3-5235-03	ステンレス継手 VL-03	640	770	2205	2205									
3-5235-04	ステンレス継手 VL-04	720	870	2205	2205									
3-5235-05	ステンレス継手 VL-06	1,060	1,280	2205	2205									
3-5235-06	ステンレス継手 VL-08	1,510	1,820	2205	2205									
3-5236-01	ステンレス継手 VT-01	870	1,050	2205	2205									
3-5236-02	ステンレス継手 VT-02	870	1,050	2205	2205									
3-5236-03	ステンレス継手 VT-03	870	1,050	2205	2205									
3-5236-04	ステンレス継手 VT-04	990	1,190	2205	2205									
3-5236-05	ステンレス継手 VT-06	1,450	1,740	2205	2205									
3-5236-06	ステンレス継手 VT-08	2,070	2,490	2205	2205									
3-5237-01	ステンレス継手 VN-01	440	530	2205	2205									
3-5237-02	ステンレス継手 VN-02	440	530	2205	2205									
3-5237-03	ステンレス継手 VN-03	440	530	2205	2205									
3-5237-04	ステンレス継手 VN-04	600	720	2205	2205									
3-5237-05	ステンレス継手 VN-06	870	1,050	2205	2205									
3-5237-06	ステンレス継手 VN-08	1,180	1,420	2205	2205									
3-5238-01	ステンレス継手 VMF-0201	870	1,050	2205	2205									
3-5238-02	ステンレス継手 VMF-0301	870	1,050	2205	2205									
3-5238-03	ステンレス継手 VMF-0302	870	1,050	2205	2205									
3-5238-04	ステンレス継手 VMF-0402	1,180	1,420	2205	2205									
3-5238-05	ステンレス継手 VMF-0403	1,180	1,420	2205	2205									
3-5238-06	ステンレス継手 VMF-0602	1,510	1,820	2205	2205									
3-5238-07	ステンレス継手 VMF-0603	1,510	1,820	2205	2205									
3-5238-08	ステンレス継手 VMF-0604	1,560	1,880	2205	2205									
3-5238-09	ステンレス継手 VMF-0804	2,060	2,480	2205	2205									
3-5238-10	ステンレス継手 VMF-0806	2,090	2,510	2205	2205									
3-5240-01	ステンレスボールバルブV03304-02	2,320	2,790	2205	2205									
3-5240-02	ステンレスボールバルブV03304-03	2,610	3,140	2205	2205									
3-5240-03	ステンレスボールバルブV03304-04	3,190	3,830	2205	2205									
3-5240-04	ステンレスボールバルブV03304-06	3,770	4,530	2205	2205									
3-5240-05	ステンレスボールバルブV03304-08	5,080	6,100	2205	2205									
3-5243-01	ステンレス継手 VSL-01	1,040	1,250	2205	2205									
3-5243-02	ステンレス継手 VSL-02	1,040	1,250	2205	2205									
3-5243-03	ステンレス継手 VSL-03	1,050	1,260	2205	2205									
3-5243-04	ステンレス継手 VSL-04	1,420	1,710	2205	2205									
3-5243-05	ステンレス継手 VSL-06	1,810	2,180	2205	2205									
3-5243-06	ステンレス継手 VSL-08	2,520	3,030	2205	2205									
3-5312-14	ダストアウトR用 スライドバスケット 深	3,300	6,080	996	996									
3-5312-15	ダストアウトR用 スライドバスケット 浅	3,100	5,930	996	996									
3-5312-23	ダストアウトR DR-1・2セット	137,000	144,000	996	996									
3-5373-11	ワンタイムロガー10個入	21,000	26,000	595	595		199							
3-5534-01	LED拡大鏡 1565-12	18,000	26,000	878	878									
3-5539-31	三眼生物顕微鏡 Panthera E2-HZ	252,200	287,200	-	-									
3-5539-32	三眼生物顕微鏡 Panthera E2	184,000	219,000	-	-									
3-5539-33	三眼生物顕微鏡 Panthera C2	280,000	317,000	-	-									
3-5539-34	三眼生物顕微鏡 Panthera C2-HZ	348,200	385,200	-	-									
3-5558-01	多目的クーラー KC-2C	460	500	1451	1451	141								
3-5558-02	多目的クーラー KC-3	560	610	1451	1451	141								
3-5558-03	多目的クーラー KC-5	830	900	1451	1451	141								
3-5558-04	多目的クーラー KC-9	1,150	1,250	1451	1451	141								
3-5558-05	多目的クーラー KC-18	2,000	2,170	1451	1451	141								
3-5558-06	多目的クーラー KC-33	2,050	2,200	1451	1451	141								
3-5558-07	多目的クーラー KC-65	4,800	5,200	1451	1451	141								
3-5558-08	多目的クーラー KC-80	5,850	6,280	1451	1451	141								
3-5641-01	ニッゾードライMS MS-50 10個	3,500	3,820	1132	1132									
3-5641-02	ニッゾードライMS MS-200 5個	4,800	5,620	1132	1132									
3-5641-03	ニッゾードライMS MS-10	3,000	3,270	1132	1132									
3-5641-04	ニッゾードライMS MS-100 5個	3,500	4,100	1132	1132									
3-5643-01	多目的クーラー KS-1	800	870	1451	1451									
3-5643-02	多目的クーラー KS-2	890	960	1451	1451									
3-5643-03	多目的クーラー KS-3	990	1,070	1451	1451									
3-5643-04	多目的クーラー KS-5	770	830	1451	1451									
3-5643-05	多目的クーラー KS-7	1,330	1,440	1451	1451									
3-5643-06	多目的クーラー KS-11	2,130	2,320	1451	1451									
3-5821-13	TSW-1800 アルミ製・実験台フード	1,240,000	1,320,000						104					
3-5821-14	TSW-2400 アルミ製・実験台フード	1,600,000	1,680,000						104					
3-5821-15	TSW-3000 アルミ製・実験台フード	1,690,000	1,780,000						104					
3-5821-16	TSW-3600 アルミ製・実験台フード	1,950,000	2,050,000						104					
3-5822-11	TSS-1800 アルミ製・実験台フード	1,070,000	1,100,000						104					
3-5822-12	TSS-1200 アルミ製・実験台フード	850,000	880,000						104					
3-5822-16	TSS-1500 アルミ製・実験台フード	940,000	970,000						104					
3-5859-01	ASSREヒュームフードASP1200	980,000	1,080,000						70					
3-5859-02	ASSREヒュームフードASP1500	1,120,000	1,240,000						70					
3-5859-03	ASSREヒュームフードASP1800	1,220,000	1,360,000						70					
3-5859-04	ASSREヒュームフードASP2400	1,840,000	2,060,000						70					
3-5859-05	ASSREヒュームフードADP1200	1,120,000	1,240,000						70					
3-5859-06	ASSREヒュームフードADP1500	1,280,000	1,410,000						70					
3-5859-07	ASSREヒュームフードADP1800	1,400,000	1,530,000						70					

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-5859-08	ASSREヒュームフードADP2400	2,100,000	2,280,000						70					
3-5860-01	エッチングチャンバーPS1200	1,010,000	1,120,000						71					
3-5860-02	エッチングチャンバーPS1500	1,160,000	1,280,000						71					
3-5860-03	エッチングチャンバーPS1800	1,250,000	1,380,000						71					
3-5860-04	エッチングチャンバーPS2400	1,880,000	2,040,000						71					
3-5860-05	エッチングチャンバーPD1200	1,150,000	1,280,000						71					
3-5860-06	エッチングチャンバーPD1500	1,320,000	1,460,000						71					
3-5860-07	エッチングチャンバーPD1800	1,420,000	1,560,000						71					
3-5860-08	エッチングチャンバーPD2400	2,150,000	2,320,000						71					
3-5861-01	エッチングチャンバーPS1200II	1,120,000	1,240,000						72					
3-5861-02	エッチングチャンバーPS1500II	1,280,000	1,400,000						72					
3-5861-03	エッチングチャンバーPS1800II	1,430,000	1,560,000						72					
3-5861-04	エッチングチャンバーPS2400II	2,200,000	2,380,000						72					
3-5861-05	エッチングチャンバーPD1200II	1,280,000	1,400,000						72					
3-5861-06	エッチングチャンバーPD1500II	1,460,000	1,600,000						72					
3-5861-07	エッチングチャンバーPD1800II	1,640,000	1,780,000						72					
3-5861-08	エッチングチャンバーPD2400II	2,500,000	2,700,000						72					
3-5862-01	エッチングチャンバーPS1200SC	2,080,000	2,260,000						73					
3-5862-02	エッチングチャンバーPS1500SC	2,330,000	2,520,000						73					
3-5862-03	エッチングチャンバーPS1800SC	2,420,000	2,610,000						73					
3-5862-04	エッチングチャンバーPS2400SC	3,270,000	3,520,000						73					
3-5862-05	エッチングチャンバーPD1200SC	2,320,000	2,500,000						73					
3-5862-06	エッチングチャンバーPD1500SC	2,600,000	2,800,000						73					
3-5862-07	エッチングチャンバーPD1800SC	2,720,000	2,930,000						73					
3-5862-08	エッチングチャンバーPD2400SC	3,700,000	3,980,000						73					
3-5910-01	3.18mm交換パッドV9013B 10個	4,300	4,400	3210	3210									
3-5910-02	4.76mm交換パッドV9018B 10個	4,300	4,400	3210	3210									
3-5910-03	6.35mm交換パッドV9025B 10個	4,300	4,400	3210	3210									
3-5910-04	9.53mm交換パッドV9038B 10個	4,300	4,400	3210	3210									
3-5910-05	12.7mm交換パッドV9050B 10個	4,300	4,400	3210	3210									
3-5910-06	15.8mm交換パッドV9062B 10個	6,900	7,000	3210	3210									
3-5910-07	19.0mm交換パッドV9075B 10個	7,200	7,400	3210	3210									
3-5910-08	2.38mm交換パッドV9009B 10個	4,300	4,400	3210	3210									
3-5979-01	サーマルイメージング水分計MR160	59,800	64,000	503	503						70			
3-5979-02	サーマルイメージング水分計MR176	99,800	107,000								70			
3-6011-21	上ロデンケータ280S280V/T100	17,100	20,300	1127	1127									
3-6011-22	上ロデンケータ280S280V/T150	33,000	26,500	1127	1127									
3-6011-23	上ロデンケータ280S280V/T200	44,000	38,000	1127	1127									
3-6011-24	上ロデンケータ280S280V/T250	47,600	54,000	1127	1127									
3-6011-25	上ロデンケータ280S280V/T300	65,900	71,500	1127	1127									
3-6069-01	セパラル用クランプ(エコーミー) 3個	1,800	2,200	1923	1923									
3-6070-01	丸型クランプ 小	850	1,050	2086	2086									
3-6070-02	丸型クランプ 中	850	1,050	2086	2086									
3-6070-03	丸型クランプ 大	1,100	1,350	2086	2086									
3-6091-11	トランスイルミネーター MBE-200A	94,200	104,000	1605	1605									
3-6092-01	ミニ遠心機 Cubee-P	31,500	32,600	1593	1593	952								
3-6092-02	Cubee-O ミニ遠心機	31,500	34,200	1593	1593									
3-6092-03	Cubee-B ミニ遠心機	31,500	34,200	1593	1593									
3-6139-01-20	直流安定化電源PW8-3AQP 校正書付	130,000	145,000	726	726									
3-6139-02-20	直流安定化電源PW18-1.8AQ校正付	118,000	133,000	726	726									
3-6139-03-20	直流安定化電源PW24-1.5AQ校正付	120,000	135,000	726	726									
3-6139-04-20	直流安定化電源PW8-3ATP 校正書付	118,000	133,000	726	726									
3-6139-06-20	直流安定化電源PW18-2ATP校正書付	125,000	140,000	726	726									
3-6139-07-20	直流安定化電源PW18-1.3ATS校正	120,000	135,000	726	726									
3-6139-08-20	直流安定化電源PW26-1AT校正書付	120,000	135,000	726	726									
3-6139-09-20	直流安定化電源PW8-5ADP校正書付	118,000	133,000	726	726									
3-6139-10-20	直流安定化電源PW16-5ADP校正書付	130,000	145,000	726	726									
3-6139-11-20	直流安定化電源PW18-3AD 校正書付	114,800	129,800	726	726									
3-6139-12-20	直流安定化電源PW18-3ADP校正書付	114,800	129,800	726	726									
3-6139-13-20	直流安定化電源PW36-1.5AD校正付	114,800	129,800	726	726									
3-6139-14-20	直流安定化電源PW36-1.5ADP校正	114,800	129,800	726	726									
3-6244-03	円盤分銅 F1DS-5K-JCSS1	72,000	79,500	488	488									
3-6244-04	円盤分銅 F1DS-2K-JCSS1	41,000	44,300	488	488									
3-6244-05	円盤分銅 F1DS-1K-JCSS1	26,500	29,000	488	488									
3-6244-06	円盤分銅 F1DS-500G-JCSS1	22,500	23,800	488	488									
3-6244-07	円盤分銅 F1DS-200G-JCSS1	19,000	20,300	488	488									
3-6244-08	円盤分銅 F1DS-100G-JCSS1	17,700	19,000	488	488									
3-6244-09	円盤分銅 F1DS-50G-JCSS1	14,500	15,800	488	488									
3-6244-10	円盤分銅 F1DS-20G-JCSS1	13,300	14,600	488	488									
3-6244-11	円盤分銅 F1DS-10G-JCSS1	13,300	14,600	488	488									
3-6245-03	円盤分銅 F2DS-5K-JCSS2	62,000	69,500	488	488									
3-6245-04	円盤分銅 F2DS-2K-JCSS2	32,500	35,800	488	488									
3-6245-05	円盤分銅 F2DS-1K-JCSS2	22,500	25,000	488	488									
3-6245-06	円盤分銅 F2DS-500G-JCSS2	18,300	19,600	488	488									
3-6245-07	円盤分銅 F2DS-200G-JCSS2	15,800	17,100	488	488									
3-6245-08	円盤分銅 F2DS-100G-JCSS2	14,000	15,300	488	488									
3-6245-09	円盤分銅 F2DS-50G-JCSS2	12,700	14,000	488	488									
3-6245-10	円盤分銅 F2DS-20G-JCSS2	12,700	13,500	488	488									
3-6245-11	円盤分銅 F2DS-10G-JCSS2	11,200	12,500	488	488									
3-6246-03	円盤分銅 M1DS-5K-JCSS3	51,000	58,500	488	488									
3-6246-04	円盤分銅 M1DS-2K-JCSS3	24,000	27,300	488	488									
3-6246-05	円盤分銅 M1DS-1K-JCSS3	18,500	21,000	488	488									
3-6246-06	円盤分銅 M1DS-500G-JCSS3	13,000	14,300	488	488									
3-6246-07	円盤分銅 M1DS-200G-JCSS3	12,000	13,300	488	488									
3-6246-08	円盤分銅 M1DS-100G-JCSS3	11,000	12,300	488	488									
3-6246-09	円盤分銅 M1DS-50G-JCSS3	9,700	11,000	488	488									
3-6246-10	円盤分銅 M1DS-20G-JCSS3	9,700	11,000	488	488									
3-6246-11	円盤分銅 M1DS-10G-JCSS3	9,700	11,000	488	488									
3-6305-01	生物顕微鏡 E-110	55,600	67,300	835	835									
3-6333-01	ビッグ・ラボジャッキ BLJ-500	98,000	130,000	2094	2094									
3-6334-01	クライオラック 5160-0G	23,100	26,500	1283	1283									
3-6356-01	デジタルマイクロスコープDX-038S	33,400	39,000	849	849									
3-6415-01	プレミアムグリップ Lサイズ 100枚	2,500	2,800	2734	2734									
3-6415-02	プレミアムグリップ Mサイズ 100枚	2,500	2,800	2734	2734									
3-6415-03	プレミアムグリップ Sサイズ 100枚	2,500	2,800	2734	2734									
3-6566-01	3PLYマスク個包装 C-3PLWCPI	1,850	2,050	2673	2673									
3-6696-01-20	ジェネレータAWG1005 校正証明書付	60,000	65,000	734	734									
3-6696-02-20	ジェネレータAWG1025F校正証明書付	75,000	80,000	734	734									
3-6702-01	LED光源 AS3000	40,000	44,600	855	855									
3-6702-11	シングルセミロックPFS6H500IR1	10,500	13,400	855	855									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビューア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-6702-12	ダブルセロックPFS6H500IR2	21,000	26,900	855	855									
3-6702-23	シングルアンロックPFS6H500F1	9,600	12,400	855	855									
3-6757-01	パワースターラー VPS-160BD	62,000	70,000	198	198									
3-6757-02	パワースターラー VPS-200BD	86,000	90,000	198	198									
3-6758-01	パワースターラー VPS-160SD	65,000	75,000	198	198									
3-6758-02	パワースターラー VPS-200SD	90,000	94,000	198	198									
3-6759-01	パワースターラー VPS-150S3	133,000	138,000	199	199									
3-6759-11	サポートロッド用金具	3,000	4,000	198	198									
3-6762-01	プレス機専用リリースハンドル AJRH1	8,000	8,290	281	281									
3-6766-11	ラボジャッキ用ホルダー L字金具セット	2,000	3,600	2093	2093									
3-6766-12	ラボジャッキ用ホルダー S110 2本	950	1,250	2093	2093									
3-6766-13	ラボジャッキ用ホルダー S130 2本	1,000	1,270	2093	2093									
3-6766-14	ラボジャッキ用ホルダー S160 2本	1,100	1,330	2093	2093									
3-6766-15	ラボジャッキ用ホルダー S180 2本	1,200	1,400	2093	2093									
3-6770-01	ビーズバス BBH-1	128,000	138,000	97	97									
3-6770-12	ビーズバス BBCW-2	198,000	218,000	97	97									
3-6775-01	パワースターラー VPS-200SOB	95,000	98,000	199	199									
3-6776-01	オートラボジャッキ ALJ200-H	100,000	118,000	2096	2096									
3-6776-11	オートラボジャッキ リモートスイッチ	10,500	15,000	2096	2096									
3-6813-01	金属製安全カバー AP-5	70,000	71,400	281	281									
3-6813-02	金属製安全カバー AP-10	70,000	71,500	281	281									
3-6813-03	金属製安全カバー AP-15	70,000	71,800	281	281									
3-6815-01	CO2インキュベーター E-22	396,000	408,000	36	36									
3-6815-01-22	検査書付 CO2インキュベーターE-22	406,000	418,000	36	36									
3-6815-02	CO2インキュベーター E-50	460,000	476,000	36	36									
3-6815-02-22	検査書付 CO2インキュベーターE-50	470,000	486,000	36	36									
3-7075-01	クリンノールネオブレン手袋左右兼L 百枚	4,600	5,100	2762	2762									
3-7075-02	クリンノールネオブレン手袋左右兼M 百枚	4,600	5,100	2762	2762									
3-7075-03	クリンノールネオブレン手袋左右兼S 百枚	4,600	5,100	2762	2762									
3-7156-01	非接触式スポット放射温度計 TG54	19,800	21,200											67
3-7156-02	非接触式スポット放射温度計 TG56	29,800	32,000											67
3-7219-01	産業用PE規格袋 L-1	13,000	16,000											45
3-7219-02	産業用PE規格袋 L-3	15,000	18,300											45
3-7219-03	産業用PE規格袋 L-7	16,100	19,500											45
3-7219-04	産業用PE規格袋 L-9	19,200	23,400											45
3-7251-01	ストレッチフィルム BA 20μ	8,650	9,670											44
3-7251-02	ストレッチフィルム BB 18μ	7,000	8,210											44
3-7251-03	ストレッチフィルム HB 17μ	6,520	7,540											44
3-7251-04	ストレッチフィルムスーパーテリート12μ	8,170	9,270											44
3-7251-05	ストレッチフィルム Aテリート 8μ	7,550	8,750											44
3-7273-01	毛布(中古生地) 10枚	7,500	10,000	2401	2401									27
3-7274-01	特選白メリヤスウェスWM-S1010	9,300	10,800											25
3-7275-01	白タオルウェス YTW-0220	11,630	13,800											27
3-7275-02	白タオルウェス YHT-0210	13,490	15,700											27
3-7278-01	A ST O O L 綿スルス手袋 S 12双入	540	700							12	2			
3-7278-02	A ST O O L 綿スルス手袋 M 12双入	540	700							12	2			
3-7278-03	A ST O O L 綿スルス手袋 L 12双入	540	700							12	2			
3-7278-04	A ST O O L 綿スルス手袋LL 12双入	540	700							12	2			
3-7278-11	アズツール綿スルス手袋S 100ダース	48,500	62,500											2
3-7278-12	アズツール綿スルス手袋M 100ダース	48,500	62,500											2
3-7278-13	アズツール綿スルス手袋L 100ダース	48,500	62,500											2
3-7278-14	アズツール綿スルス手袋LL 100ダース	48,500	62,500											2
3-7359-01	直尺 ステン 15cm赤数字入 JIS	310	330	911	911									
3-7359-01-20	スケール直尺15cm赤数字入 校正証明書付	4,310	4,330	911	911									
3-7359-02	直尺 ステン 30cm赤数字入 JIS	660	720	911	911									
3-7359-02-20	スケール直尺30cm赤数字入 校正証明書付	4,660	4,720	911	911									
3-7359-03	直尺 ステン 60cm赤数字入 JIS	1,760	1,850	911	911									
3-7359-03-20	スケール直尺60cm赤数字入 校正証明書付	5,760	5,850	911	911									
3-7359-04	直尺 ステン 1m赤数字入 JIS	3,300	3,500	911	911									
3-7359-04-20	スケール直尺1m赤数字入 校正証明書付	15,300	15,500	911	911									
3-7359-05	直尺 ステン 1.5m赤数字入 JIS	13,200	13,900	911	911									
3-7359-05-20	スケール直尺1.5m赤数字入校正証明書付	26,200	26,900	911	911									
3-7359-06	直尺 ステン 2m赤数字入 JIS	17,600	18,500	911	911									
3-7359-06-20	スケール直尺2m赤数字入 校正証明書付	30,600	31,500	911	911									
3-7360-01	曲尺 15cm表裏両目 8段目盛 cm表示	2,200	2,380	911	911									
3-7360-02	曲尺 30cm表裏両目 8段目盛 JIS	3,200	3,380	911	911									
3-7360-03	曲尺 50cm表裏両目 8段目盛 JIS	3,500	3,680	911	911									
3-7606-01	バーコーター OSP-00-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-02	バーコーター OSP-1-5-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-03	バーコーター OSP-02-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-04	バーコーター OSP-03-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-05	バーコーター OSP-04-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-06	バーコーター OSP-05-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-07	バーコーター OSP-06-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-08	バーコーター OSP-07-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-09	バーコーター OSP-08-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-10	バーコーター OSP-09-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-11	バーコーター OSP-10-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-12	バーコーター OSP-12-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-13	バーコーター OSP-13-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-14	バーコーター OSP-15-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-15	バーコーター OSP-17-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-16	バーコーター OSP-18-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-17	バーコーター OSP-22-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-18	バーコーター OSP-25-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-19	バーコーター OSP-30-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-20	バーコーター OSP-35-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-21	バーコーター OSP-42-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-22	バーコーター OSP-47-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-23	バーコーター OSP-52-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-24	バーコーター OSP-80-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-25	バーコーター OSP-100-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-26	バーコーター OSP-120-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7606-27	バーコーター OSP-150-L400	25,000	30,000	804	804									
3-7607-01	バーコーター OSP-00-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-02	バーコーター OSP-1,5-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-03	バーコーター OSP-02-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-04	バーコーター OSP-03-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-05	バーコーター OSP-04-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-06	バーコーター OSP-05-L60	10,000	12,000	804	804									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-7607-07	バーコーター OSP-06-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-08	バーコーター OSP-07-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-09	バーコーター OSP-08-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-10	バーコーター OSP-09-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-11	バーコーター OSP-10-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-12	バーコーター OSP-12-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-13	バーコーター OSP-13-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-14	バーコーター OSP-15-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-15	バーコーター OSP-17-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-16	バーコーター OSP-18-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-17	バーコーター OSP-22-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-18	バーコーター OSP-25-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-19	バーコーター OSP-30-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-20	バーコーター OSP-35-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-21	バーコーター OSP-42-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-22	バーコーター OSP-47-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-23	バーコーター OSP-52-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-24	バーコーター OSP-80-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-25	バーコーター OSP-100-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-26	バーコーター OSP-120-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-27	バーコーター OSP-150-L60	10,000	12,000	804	804									
3-7607-31	バーコーターハンドル・取り付け金具セット	10,000	12,000	804	804									
3-7607-32	SelectRollerL60バーコーター	35,000	42,000	804	804									
3-7608-01	バーコーター OSP-00-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-02	バーコーター OSP-1,5-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-03	バーコーター OSP-02-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-04	バーコーター OSP-03-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-05	バーコーター OSP-04-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-06	バーコーター OSP-05-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-07	バーコーター OSP-06-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-08	バーコーター OSP-07-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-09	バーコーター OSP-08-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-10	バーコーター OSP-09-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-11	バーコーター OSP-10-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-12	バーコーター OSP-12-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-13	バーコーター OSP-13-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-14	バーコーター OSP-15-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-15	バーコーター OSP-17-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-16	バーコーター OSP-18-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-17	バーコーター OSP-22-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-18	バーコーター OSP-25-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-19	バーコーター OSP-30-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-20	バーコーター OSP-35-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-21	バーコーター OSP-42-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-22	バーコーター OSP-47-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-23	バーコーター OSP-52-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-24	バーコーター OSP-80-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-25	バーコーター OSP-100-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-26	バーコーター OSP-120-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-27	バーコーター OSP-150-L250	20,000	24,000	804	804									
3-7608-31	バーコーターハンドル・取り付け金具セット	10,000	12,000	804	804									
3-769-01	COATS ラテックス手袋 L 100枚	2,100	2,300	2735	2735									
3-769-02	COATS ラテックス手袋 M 100枚	2,100	2,300	2735	2735									
3-769-03	COATS ラテックス手袋 S 100枚	2,100	2,300	2735	2735									
3-770-01	COATS ニトリル手袋 L 200枚	3,200	3,400	2741	2741									
3-770-02	COATS ニトリル手袋 M 200枚	3,200	3,400	2741	2741									
3-770-03	COATS ニトリル手袋 S 200枚	3,200	3,400	2741	2741									
3-786-01	高速スターラー VPV-100S10-H	150,000	163,000	195	195									
3-786-02	低速スターラー VPV-100S10-L	180,000	163,000	195	195									
3-7885-01	ラボドラフト AZT9-FEW	447,000	462,000	1050	1050								87	
3-7885-02	ラボドラフト AZT9-FEW-F	847,000	874,000	1050	1050								87	
3-7886-01	ラボドラフト AZ9-FEW-SC	1,340,000	1,380,000										87	
3-7886-02	ラボドラフト AZ9-FEW-UC	1,360,000	1,400,000										87	
3-7900-01	作業台スリムタイプHWDS-090715	94,000	108,000	965	965								296	
3-7900-03	作業台スリムタイプHWDS-150715	135,000	122,000	965	965								296	
3-7967-01	ゴムシート GR1-1001	5,000	5,800	2292	2292									
3-7967-02	ゴムシート GR2-1001	3,000	3,450	2292	2292									
3-7967-03	ゴムシート GR3-1001	3,500	4,050	2292	2292									
3-7967-04	ゴムシート GR1-3001	15,000	17,300	2292	2292									
3-7967-05	ゴムシート GR2-3001	9,000	10,350	2292	2292									
3-7967-06	ゴムシート GR3-3001	10,500	12,100	2292	2292									
3-7967-07	ゴムシート GR1-500	18,000	20,700	2292	2292									
3-7967-08	ゴムシート GR2-500	10,000	11,500	2292	2292									
3-7967-09	ゴムシート GR3-500	11,000	12,700	2292	2292									
3-7967-10	ゴムシート GR1-1000	33,000	38,000	2292	2292									
3-7967-11	ゴムシート GR2-1000	18,500	21,300	2292	2292									
3-7967-12	ゴムシート GR3-1000	20,500	23,600	2292	2292									
3-7967-13	GR1-330 ゴムシート	1,320	1,520	2292	2292									
3-7967-14	GR3-330 ゴムシート	1,640	1,890	2292	2292									
3-7967-15	GR5-330 ゴムシート	2,650	3,050	2292	2292									
3-7967-16	GR3-550 ゴムシート	2,470	2,850	2292	2292									
3-7967-17	GR5-550 ゴムシート	3,960	4,560	2292	2292									
3-8045-01	ヒュームフード ADT-1200	1,000,000	1,020,000										65	
3-8045-02	ヒュームフード ADT-1500	1,080,000	1,100,000										65	
3-8045-03	ヒュームフード ADT-1800	1,170,000	1,200,000										65	
3-8045-04	ヒュームフード ADT-2400	1,500,000	1,540,000										65	
3-8046-01	ヒュームフード ABDE-1200	2,970,000	3,300,000										67	
3-8046-02	ヒュームフード ABDE-1500	3,100,000	3,420,000										67	
3-8046-03	ヒュームフード ABDE-1800	3,250,000	3,580,000										67	
3-8046-04	ヒュームフード ABDE-2400	3,750,000	4,150,000										67	
3-8047-01	ヒュームフード ABDM-1200	1,440,000	1,650,000										63	
3-8047-02	ヒュームフード ABDM-1500	1,580,000	1,800,000										63	
3-8047-03	ヒュームフード ABDM-1800	1,720,000	1,960,000										63	
3-8047-04	ヒュームフード ABDM-2400	2,220,000	2,520,000										63	
3-8049-01	ヒュームフード ABDA-1200	1,720,000	1,900,000										48	
3-8049-02	ヒュームフード ABDA-1500	1,860,000	2,050,000										48	
3-8049-03	ヒュームフード ABDA-1800	2,000,000	2,200,000										48	
3-8049-04	ヒュームフード ABDA-2400	2,550,000	2,800,000										48	
3-8052-11	ABDVII-1200 ヒュームフード	2,170,000	2,450,000										38	
3-8052-12	ABDVII-1500 ヒュームフード	2,310,000	2,580,000										38	

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-8052-13	ABDVⅡ-1800 ヒュームフード	2,510,000	2,780,000						38					
3-8052-14	ABDVⅡ-2400 ヒュームフード	2,970,000	3,300,000						38					
3-8054-11	ABDV-1200 ヒュームフード	2,260,000	2,500,000						36					
3-8054-12	ABDV-1500 ヒュームフード	2,400,000	2,650,000						36					
3-8054-13	ABDV-1800 ヒュームフード	2,600,000	2,880,000						36					
3-8054-14	ABDV-2400 ヒュームフード	3,060,000	3,400,000						36					
3-8113-01	ノンワイヤーバーコートー L250	198,000	238,000	804	804									
3-8113-02	ノンワイヤーバーコートー L60	99,800	120,000	804	804									
3-8141-01	アズセーフニトリル手袋(青) LL 百枚	1,400	1,540		2746						13			
3-8141-02	アズセーフニトリル手袋(青) L 百枚	1,400	1,540		2746						13			
3-8141-03	アズセーフニトリル手袋(青) M 百枚	1,400	1,540		2746						13			
3-8141-04	アズセーフニトリル手袋(青) S 百枚	1,400	1,540		2746						13			
3-8141-51	アズセーフニトリル手袋(青) LL 大箱	20,700	22,800		2746						13			
3-8141-52	アズセーフニトリル手袋(青) L 大箱	20,700	22,800		2746						13			
3-8141-53	アズセーフニトリル手袋(青) M 大箱	20,700	22,800		2746						13			
3-8141-54	アズセーフニトリル手袋(青) S 大箱	20,700	22,800		2746						13			
3-8167-01	溶接用牛床革手袋 AT-WLG05	730	880								12			
3-8293-01	ドライアイスストッカー KDI-20	12,540	13,500	1450	1450									
3-8306-01	溶接ミニエルゴ EL-WS3-8A	8,330	10,800	2209	2209									
3-8306-02	溶接ミニエルゴ EL-WS3-10A	7,780	10,800	2209	2209									
3-8306-03	溶接ミニエルゴ EL-WS3-15A	7,780	9,450	2209	2209									
3-8307-01	ミニブラインドヘルール FB-S3-8A	2,890	3,330	2209	2209									
3-8307-02	ミニブラインドヘルールFB-S3-10A	2,890	3,330	2209	2209									
3-8307-03	ミニブラインドヘルールFB-S3-15A	2,890	3,330	2209	2209									
3-8308-01	ミニヘルール FS-S3-8A	1,440	1,660	2209	2209									
3-8308-02	ミニヘルール FS-S3-10A	1,440	1,660	2209	2209									
3-8308-03	ミニヘルール FS-S3-15A	1,440	1,660	2209	2209									
3-8321-01	ステンレス継手 VSL-S14-01	1,100	1,320	2208	2208									
3-8321-02	ステンレス継手 VSL-S14-02	1,100	1,320	2208	2208									
3-8321-03	ステンレス継手 VSL-S14-03	1,500	1,800	2208	2208									
3-8321-04	ステンレス継手 VSL-S14-04	1,900	2,280	2208	2208									
3-8321-05	ステンレス継手 VSL-S14-06	2,530	3,040	2208	2208									
3-8321-06	ステンレス継手 VSL-S14-08	3,740	4,490	2208	2208									
3-8322-01	ステンレス継手 VU-S14-01	2,760	3,320	2208	2208									
3-8322-02	ステンレス継手 VU-S14-02	2,760	3,320	2208	2208									
3-8322-03	ステンレス継手 VU-S14-03	2,880	3,460	2208	2208									
3-8322-04	ステンレス継手 VU-S14-04	3,220	3,870	2208	2208									
3-8322-05	ステンレス継手 VU-S14-06	4,200	5,040	2208	2208									
3-8322-06	ステンレス継手 VU-S14-08	5,410	6,500	2208	2208									
3-8323-01	サニタリーボールバルブ CSS-1S	28,000	33,600	2212	2212									
3-8323-02	サニタリーボールバルブ CSS-1.5S	46,000	53,000	2212	2212									
3-8323-03	サニタリーボールバルブ CSS-2S	66,000	76,000	2212	2212									
3-8324-01	サニタリーミニボールバルブ CSM-8A	29,000	31,900	2212	2212									
3-8324-02	サニタリーミニボールバルブCSM-10A	30,000	33,000	2212	2212									
3-8324-03	サニタリーミニボールバルブCSM-15A	31,000	34,100	2212	2212									
3-8336-01	バタフライバルブ CBE-S1-1S-G	28,800	33,000	2213	2213									
3-8336-02	バタフライバルブCBE-S1-1.5SG	28,800	33,000	2213	2213									
3-8336-03	バタフライバルブ CBE-S1-2S-G	31,700	36,400	2213	2213									
3-8336-04	バタフライバルブ CBE-S3-1S-G	33,000	38,000	2213	2213									
3-8336-05	バタフライバルブCBE-S3-1.5SG	33,000	38,000	2213	2213									
3-8336-06	バタフライバルブ CBE-S3-2S-G	39,600	45,700	2213	2213									
3-8338-01	ねじ込みボールバルブ CSR-8A	3,120	3,430	2212	2212									
3-8338-02	ねじ込みボールバルブ CSR-10A	3,330	3,660	2212	2212									
3-8338-03	ねじ込みボールバルブ CSR-15A	4,140	4,550	2212	2212									
3-8338-04	ねじ込みボールバルブ CSR-20A	4,760	5,240	2212	2212									
3-8338-05	ねじ込みボールバルブ CSR-25A	6,150	6,770	2212	2212									
3-8338-06	ねじ込みボールバルブ CSR-32A	10,200	11,200	2212	2212									
3-8338-07	ねじ込みボールバルブ CSR-40A	13,400	14,700	2212	2212									
3-8338-08	ねじ込みボールバルブ CSR-50A	19,300	20,500	2212	2212									
3-8339-01	ねじ込みボールバルブ CSE-8A	2,770	3,040	2212	2212									
3-8339-02	ねじ込みボールバルブ CSE-10A	2,940	3,240	2212	2212									
3-8339-03	ねじ込みボールバルブ CSE-15A	3,300	3,630	2212	2212									
3-8339-04	ねじ込みボールバルブ CSE-20A	3,880	4,270	2212	2212									
3-8339-05	ねじ込みボールバルブ CSE-25A	5,030	5,530	2212	2212									
3-8339-06	ねじ込みボールバルブ CSE-32A	8,250	9,070	2212	2212									
3-8339-07	ねじ込みボールバルブ CSE-40A	10,800	11,900	2212	2212									
3-8339-08	ねじ込みボールバルブ CSE-50A	14,800	16,300	2212	2212									
3-8340-01	ガスケット GT-VI-1S	1,000	1,100	2210	2210									
3-8340-02	ガスケット GT-VI-1.5S	1,000	1,100	2210	2210									
3-8340-03	ガスケット GT-VI-2S	1,440	1,580	2210	2210									
3-8340-04	ガスケット GT-VI-2.5S	1,780	1,960	2210	2210									
3-8340-05	ガスケット GT-VI-3S	2,110	2,320	2210	2210									
3-8340-06	ガスケット GT-VI-4S	3,110	3,420	2210	2210									
3-8341-01	ガスケット GT-SI-1S	200	220	2210	2210									
3-8341-02	ガスケット GT-SI-1.5S	200	220	2210	2210									
3-8341-03	ガスケット GT-SI-2S	220	240	2210	2210									
3-8341-04	ガスケット GT-SI-2.5S	400	440	2210	2210									
3-8341-05	ガスケット GT-SI-3S	500	560	2210	2210									
3-8341-06	ガスケット GT-SI-4S	800	880	2210	2210									
3-8342-01	ガスケット GT-PT-1S	1,110	1,220	2210	2210									
3-8342-02	ガスケット GT-PT-1.5S	1,110	1,220	2210	2210									
3-8342-03	ガスケット GT-PT-2S	1,330	1,470	2210	2210									
3-8342-04	ガスケット GT-PT-2.5S	1,780	2,000	2210	2210									
3-8342-05	ガスケット GT-PT-3S	2,670	2,940	2210	2210									
3-8342-06	ガスケット GT-PT-4S	3,560	3,920	2210	2210									
3-8343-01	ガスケット GT-NB-1S	130	150	2210	2210									
3-8343-02	ガスケット GT-NB-1.5S	130	150	2210	2210									
3-8343-03	ガスケット GT-NB-2S	140	160	2210	2210									
3-8343-04	ガスケット GT-NB-2.5S	240	270	2210	2210									
3-8343-05	ガスケット GT-NB-3S	270	300	2210	2210									
3-8343-06	ガスケット GT-NB-4S	440	480	2210	2210									
3-8344-01	ヘルールガスケット GT-EP-1S	160	180	2210	2210									
3-8344-02	ヘルールガスケット GT-EP-1.5S	160	180	2210	2210									
3-8344-03	ヘルールガスケット GT-EP-2S	190	210	2210	2210									
3-8344-04	ヘルールガスケット GT-EP-2.5S	320	350	2210	2210									
3-8344-05	ヘルールガスケット GT-EP-3S	360	410	2210	2210									
3-8344-06	ヘルールガスケット GT-EP-4S	580	640	2210	2210									
3-8345-01	クランプ 2L-1.5S	2,000	2,440	2209	2209									
3-8345-02	クランプ 2L-2S	2,330	2,770	2209	2209									
3-8345-03	クランプ 2L-2.5S	3,110	3,440	2209	2209									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-8345-04	クランプ 2L-3S	3,780	4,340	2209	2209									
3-8345-05	クランプ 2L-4S	4,560	5,560	2209	2209									
3-8345-06	クランプ 2H-1.5S	2,110	2,440	2209	2209									
3-8345-07	クランプ 2H-2S	2,440	2,770	2209	2209									
3-8345-08	クランプ 2H-2.5S	3,220	3,440	2209	2209									
3-8345-09	クランプ 2H-3S	4,110	4,330	2209	2209									
3-8345-10	クランプ 2H-4S	4,670	5,560	2209	2209									
3-8346-01	ヘルール45°エルボ EQ-FS1-1S	7,780	8,560	2208	2208									
3-8346-02	ヘルール45°エルボEQFS1-1.5S	8,780	9,670	2208	2208									
3-8346-03	ヘルール45°エルボEQ-FS1-2S	10,600	11,700	2208	2208									
3-8346-04	ヘルール45°エルボEQFS1-2.5S	17,400	19,200	2208	2208									
3-8346-05	ヘルール45°エルボEQ-FS1-3S	20,800	22,900	2208	2208									
3-8346-06	ヘルール45°エルボEQ-FS1-4S	33,900	37,300	2208	2208									
3-8346-07	ヘルール45°エルボEQ-FS3-1S	10,100	11,100	2208	2208									
3-8346-08	ヘルール45°エルボEQFS3-1.5S	12,000	13,200	2208	2208									
3-8346-09	ヘルール45°エルボEQ-FS3-2S	15,100	16,700	2208	2208									
3-8346-10	ヘルール45°エルボEQFS3-2.5S	22,900	25,200	2208	2208									
3-8346-11	ヘルール45°エルボEQ-FS3-3S	32,800	36,100	2208	2208									
3-8346-12	ヘルール45°エルボEQ-FS3-4S	51,800	57,000	2208	2208									
3-8347-01	ヘルールティールTE-FS1-1S	10,000	12,400	2208	2208									
3-8347-02	ヘルールティールTE-FS1-1.5S	11,100	13,400	2208	2208									
3-8347-03	ヘルールティールTE-FS1-2S	13,100	16,500	2208	2208									
3-8347-04	ヘルールティールTE-FS1-2.5S	24,700	27,600	2208	2208									
3-8347-05	ヘルールティールTE-FS1-3S	32,000	35,300	2208	2208									
3-8347-06	ヘルールティールTE-FS1-4S	61,100	67,200	2208	2208									
3-8347-07	ヘルールティールTE-FS3-1S	13,300	15,400	2208	2208									
3-8347-08	ヘルールティールTE-FS3-1.5S	13,800	17,900	2208	2208									
3-8347-09	ヘルールティールTE-FS3-2S	16,700	21,800	2208	2208									
3-8347-10	ヘルールティールTE-FS3-2.5S	27,200	37,400	2208	2208									
3-8347-11	ヘルールティールTE-FS3-3S	34,700	50,300	2208	2208									
3-8347-12	ヘルールティールTE-FS3-4S	79,300	87,200	2208	2208									
3-8348-01	ヘルールエルボEL-FS1-1S	6,400	7,800	2208	2208									
3-8348-02	ヘルールエルボEL-FS1-1.5S	6,510	8,000	2208	2208									
3-8348-03	ヘルールエルボEL-FS1-2S	7,910	10,700	2208	2208									
3-8348-04	ヘルールエルボEL-FS1-2.5S	13,300	15,100	2208	2208									
3-8348-05	ヘルールエルボEL-FS1-3S	16,700	19,600	2208	2208									
3-8348-06	ヘルールエルボEL-FS1-4S	36,400	40,000	2208	2208									
3-8348-07	ヘルールエルボEL-FS3-1S	8,720	10,000	2208	2208									
3-8348-08	ヘルールエルボEL-FS3-1.5S	8,840	11,300	2208	2208									
3-8348-09	ヘルールエルボEL-FS3-2S	10,900	13,600	2208	2208									
3-8348-10	ヘルールエルボEL-FS3-2.5S	20,000	24,800	2208	2208									
3-8348-11	ヘルールエルボEL-FS3-3S	27,200	29,900	2208	2208									
3-8348-12	ヘルールエルボEL-FS3-4S	51,900	57,100	2208	2208									
3-8349-01	ブラインドヘルールFB-S1-1.5S	1,630	1,980	2210	2210									
3-8349-02	ブラインドヘルールFB-S1-2S	2,210	2,560	2210	2210									
3-8349-03	ブラインドヘルールFB-S1-2.5S	3,140	3,610	2210	2210									
3-8349-04	ブラインドヘルールFB-S1-3S	4,310	5,010	2210	2210									
3-8349-05	ブラインドヘルールFB-S1-4S	6,170	7,100	2210	2210									
3-8349-06	ブラインドヘルールFB-S3-1.5S	2,100	2,450	2210	2210									
3-8349-07	ブラインドヘルールFB-S3-2S	3,260	3,730	2210	2210									
3-8349-08	ブラインドヘルールFB-S3-2.5S	4,660	5,240	2210	2210									
3-8349-09	ブラインドヘルールFB-S3-3S	6,400	7,210	2210	2210									
3-8349-10	ブラインドヘルールFB-S3-4S	7,560	10,400	2210	2210									
3-8350-01	溶接ヘルールFS-S1-1S	1,400	1,630	2208	2208									
3-8350-02	溶接ヘルールFS-S1-1.5S	1,200	1,400	2208	2208									
3-8350-03	溶接ヘルールFS-S1-2S	1,510	1,860	2208	2208									
3-8350-04	溶接ヘルールFS-S1-2.5S	2,330	2,680	2208	2208									
3-8350-05	溶接ヘルールFS-S1-3S	2,890	3,380	2208	2208									
3-8350-06	溶接ヘルールFS-S1-4S	4,510	5,230	2208	2208									
3-8350-07	溶接ヘルールFS-S3-1S	2,330	2,680	2208	2208									
3-8350-08	溶接ヘルールFS-S3-1.5S	1,870	2,340	2208	2208									
3-8350-09	溶接ヘルールFS-S3-2S	2,330	2,910	2208	2208									
3-8350-10	溶接ヘルールFS-S3-2.5S	3,610	4,190	2208	2208									
3-8350-11	溶接ヘルールFS-S3-3S	4,420	5,120	2208	2208									
3-8350-12	溶接ヘルールFS-S3-4S	6,740	7,790	2208	2208									
3-8351-01	溶接45°エルボEQ-WS1-1S	3,000	3,330	2208	2208									
3-8351-02	溶接45°エルボEQ-WS1-1.5S	3,560	4,010	2208	2208									
3-8351-03	溶接45°エルボEQ-WS1-2S	4,330	4,770	2208	2208									
3-8351-04	溶接45°エルボEQ-WS1-2.5S	7,780	8,670	2208	2208									
3-8351-05	溶接45°エルボEQ-WS1-3S	9,560	10,600	2208	2208									
3-8351-06	溶接45°エルボEQ-WS1-4S	14,700	17,800	2208	2208									
3-8351-07	溶接45°エルボEQ-WS3-1S	3,670	4,110	2208	2208									
3-8351-08	溶接45°エルボEQ-WS3-1.5S	4,670	5,180	2208	2208									
3-8351-09	溶接45°エルボEQ-WS3-2S	5,890	6,560	2208	2208									
3-8351-10	溶接45°エルボEQ-WS3-2.5S	11,100	12,200	2208	2208									
3-8351-11	溶接45°エルボEQ-WS3-3S	14,700	16,100	2208	2208									
3-8351-12	溶接45°エルボEQ-WS3-4S	22,600	24,800	2208	2208									
3-8352-01	溶接エルボEL-WS1-1S	2,330	3,000	2208	2208									
3-8352-02	溶接エルボEL-WS1-1.5S	2,560	3,120	2208	2208									
3-8352-03	溶接エルボEL-WS1-2S	3,110	4,110	2208	2208									
3-8352-04	溶接エルボEL-WS1-2.5S	5,560	7,670	2208	2208									
3-8352-05	溶接エルボEL-WS1-3S	7,780	10,300	2208	2208									
3-8352-06	溶接エルボEL-WS1-4S	15,400	18,100	2208	2208									
3-8352-07	溶接エルボEL-WS3-1S	2,890	3,220	2208	2208									
3-8352-08	溶接エルボEL-WS3-1.5S	3,560	4,010	2208	2208									
3-8352-09	溶接エルボEL-WS3-2S	5,110	5,670	2208	2208									
3-8352-10	溶接エルボEL-WS3-2.5S	10,600	11,700	2208	2208									
3-8352-11	溶接エルボEL-WS3-3S	13,000	14,300	2208	2208									
3-8352-12	溶接エルボEL-WS3-4S	23,900	26,300	2208	2208									
3-8353-01	ミニヘルールティールTE-FS3-8A	25,600	33,800	2209	2209									
3-8353-02	ミニヘルールティールTE-FS3-10A	24,400	31,400	2209	2209									
3-8353-03	ミニヘルールティールTE-FS3-15A	22,200	30,400	2209	2209									
3-8354-01	ミニヘルールエルボEL-FS3-8A	14,400	16,500	2209	2209									
3-8354-02	ミニヘルールエルボEL-FS3-10A	13,900	15,600	2209	2209									
3-8354-03	ミニヘルールエルボEL-FS3-15A	13,900	14,800	2209	2209									
3-8355-01	溶接ミニティールTE-WS3-8A	16,700	17,500	2209	2209									
3-8355-02	溶接ミニティールTE-WS3-10A	14,400	16,400	2209	2209									
3-8355-03	溶接ミニティールTE-WS3-15A	13,300	16,200	2209	2209									
3-8357-01	ステンレスボールバルブV03-02	3,050	3,660	2212	2212									
3-8357-02	ステンレスボールバルブV03-03	3,190	3,830	2212	2212									



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-8357-03	ステンレスボールバルブ V03-04	4,060	4,880	2212	2212									
3-8357-04	ステンレスボールバルブ V03-06	4,640	5,570	2212	2212									
3-8357-05	ステンレスボールバルブ V03-08	5,950	7,140	2212	2212									
3-8357-06	ステンレスボールバルブ V03-10	8,120	9,750	2212	2212									
3-8357-07	ステンレスボールバルブ V03-12	10,560	12,680	2212	2212									
3-8357-08	ステンレスボールバルブ V03-16	14,510	17,420	2212	2212									
3-8358-01	ステンレス継手 VBU-S14-0201	580	700	2207	2207									
3-8358-02	ステンレス継手 VBU-S14-0301	580	700	2207	2207									
3-8358-03	ステンレス継手 VBU-S14-0302	580	700	2207	2207									
3-8358-04	ステンレス継手 VBU-S14-0402	680	820	2207	2207									
3-8358-05	ステンレス継手 VBU-S14-0403	680	820	2207	2207									
3-8358-06	ステンレス継手 VBU-S14-0603	1,100	1,320	2207	2207									
3-8358-07	ステンレス継手 VBU-S14-0604	1,100	1,320	2207	2207									
3-8358-08	ステンレス継手 VBU-S14-0804	1,610	1,940	2207	2207									
3-8358-09	ステンレス継手 VBU-S14-0806	1,610	1,940	2207	2207									
3-8359-01	ステンレス継手 V6N-S14-01	750	900	2207	2207									
3-8359-02	ステンレス継手 V6N-S14-02	750	900	2207	2207									
3-8359-03	ステンレス継手 V6N-S14-03	750	900	2207	2207									
3-8359-04	ステンレス継手 V6N-S14-04	980	1,180	2207	2207									
3-8359-05	ステンレス継手 V6N-S14-06	1,500	1,800	2207	2207									
3-8359-06	ステンレス継手 V6N-S14-08	2,020	2,430	2207	2207									
3-8360-01	ステンレス継手 VT-S14-01	1,380	1,660	2208	2208									
3-8360-02	ステンレス継手 VT-S14-02	1,380	1,660	2208	2208									
3-8360-03	ステンレス継手 VT-S14-03	1,500	1,800	2208	2208									
3-8360-04	ステンレス継手 VT-S14-04	1,610	1,940	2208	2208									
3-8360-05	ステンレス継手 VT-S14-06	2,300	2,760	2208	2208									
3-8360-06	ステンレス継手 VT-S14-08	3,220	3,870	2208	2208									
3-8361-01	ステンレス継手 VL-S14-01	980	1,180	2208	2208									
3-8361-02	ステンレス継手 VL-S14-02	980	1,180	2208	2208									
3-8361-03	ステンレス継手 VL-S14-03	980	1,180	2208	2208									
3-8361-04	ステンレス継手 VL-S14-04	1,210	1,460	2208	2208									
3-8361-05	ステンレス継手 VL-S14-06	1,670	2,010	2208	2208									
3-8361-06	ステンレス継手 VL-S14-08	2,360	2,840	2208	2208									
3-8387-01	ミニクランプ 2H-M-8A	2,560	2,900	2209	2209									
3-8387-02	ミニクランプ 2H-M-10A	2,560	2,900	2209	2209									
3-8387-03	ミニクランプ 2H-M-15A	2,560	2,900	2209	2209									
3-8388-01	ミニヘルルガスケット GT-S1-8A	310	340	2209	2209									
3-8388-02	ミニヘルルガスケット GT-S1-10A	310	340	2209	2209									
3-8388-03	ミニヘルルガスケット GT-S1-15A	310	340	2209	2209									
3-8426-01	ミニヘルルガスケット GT-PT-8A	960	1,110	2209	2209									
3-8426-02	ミニヘルルガスケット GT-PT-10A	960	1,110	2209	2209									
3-8426-03	ミニヘルルガスケット GT-PT-15A	960	1,110	2209	2209									
3-8438-01	ガラスビーズφ2 9012402	2,200	2,500	293	293									
3-8438-02	ガラスビーズφ3 9012403	2,400	2,700	293	293									
3-8438-03	ガラスビーズφ4 9012404	3,200	3,500	293	293									
3-8438-04	ガラスビーズφ5 9012405	3,300	3,600	293	293									
3-8438-05	ガラスビーズφ6 9012406	3,600	4,000	293	293									
3-8438-07	ガラスビーズφ10 9012408	5,600	6,000	293	293									
3-8513-51	APニトリル手袋E-G-S LL千枚	35,500	39,000							3				
3-8513-52	APニトリル手袋E-G-S L千枚	35,500	39,000							3				
3-8513-53	APニトリル手袋E-G-S M千枚	35,500	39,000							3				
3-8513-54	APニトリル手袋E-G-S S千枚	35,500	39,000							3				
3-8513-55	APニトリル手袋E-G-S SS千枚	35,500	39,000							3				
3-8683-03	真空乾燥器用棚板 T-310N	9,000	13,500	20	20									
3-8686-01	コールドトラップセット	31,000	31,700	21	21									
3-8750-01	バッグインボックス用スタンド No. 10	27,400	30,200	1757	1757									
3-8750-03	バッグインボックス用スタンド No.20K	58,000	63,800	1757	1757									
3-8863-01	サーモグラフィカメラ ETS320	498,000	530,000	503	503						66			
3-8954-01	BOXポリ袋メガティッシュBH01M 千枚	1,730	2,000	2389	2389									
3-8954-02	BOXポリ袋メガティッシュBH02L 千枚	2,300	2,650	2389	2389									
3-8954-03	BOXポリ袋メガティッシュBH03LL	2,880	3,300	2389	2389									
3-8963-01	サーモグラフィONE PRO iOS対応	52,000	56,000	503	503						66			
3-8963-02	サーモグラフィONE PRO	52,000	56,000	503	503						66			
3-9255-01	自立型ビベーター BS01-1000	34,300	38,500	1419	1419									
3-9339-01	デジタルはかり V22PWE30T	30,000	31,500	462	462									
3-9367-01	超音波桌上粘度計 FCV-100L	400,000	420,000	783	783									
3-9367-02	超音波桌上粘度計 FCV-100M	410,000	430,000	783	783									
3-9367-03	超音波桌上粘度計 FCV-100H	425,000	450,000	783	783									
3-9421-01	鉄製乳鉢 φ150	17,500	21,000	298	298									
3-9511-01	キューベットスターラー MT-1	29,000	33,800	193	193									
3-9511-02	キューベットスターラー MT-3	37,000	42,500	193	193									
3-9511-03	キューベットスターラー MT-S	18,000	20,600	193	193									
3-9513-01	実体顕微鏡LED照明装置MIC-206	27,100	31,600	831	831									
3-9658-01	ミニスイッチ MS-11 6M	6,550	7,000	3252	3252									
3-9658-02	ミニスイッチ MS-11 13M	8,900	8,800	3252	3252									
3-9659-01	レベルレギュレータ LC-12 6M	15,000	15,900	3252	3252									
3-9659-02	レベルレギュレータ LC-12 13M	17,500	18,100	3252	3252									
3-9659-03	レベルレギュレータ LC-12 20M	18,600	19,700	3252	3252									
3-9718-01	精密バイス FT-VJ10	40,000	49,000	915	915									
3-9718-02	精密バイス FT-VLW10	108,000	141,000	915	915									
3-9718-03	精密バイス FT-VW20SUS	22,000	29,000	915	915									
3-9718-04	精密バイス FT-VW20SUS-1	19,000	27,000	915	915									
3-9718-05	精密バイス FT-VSU10	50,000	65,000	915	915									
3-9718-06	精密バイス FT-VSU15	61,000	80,000	915	915									
3-9718-07	精密バイス FT-DSU20	52,000	68,000	915	915									
3-9718-08	精密バイス FT-DSU30	61,000	80,000	915	915									
3-9718-09	精密バイス FT-DSU40	70,000	91,000	915	915									
3-9718-10	精密バイス FT-DSU50	79,000	111,000	915	915									
3-9718-11	精密バイス FT-PMV30	64,000	84,000	915	915									
3-9718-12	精密バイス FT-PMV30F	64,000	90,000	915	915									
3-9718-13	精密バイス FT-DSU80	105,000	137,000	915	915									
3-9718-14	精密バイス FT-VE30	52,000	68,000	915	915									
3-9718-15	精密バイス FT-VE50	59,000	77,000	915	915									
3-9718-16	精密バイス FT-VR40	77,000	101,000	915	915									
3-9718-17	精密バイス FT-VK35	77,000	101,000	915	915									
3-9718-18	精密バイス FT-VSP50	125,000	163,000	915	915									
3-9823-01	バイテープ PM0	55,000	65,000	910	910									
3-9823-02	バイテープ PM1	57,000	68,000	910	910									
3-9823-03	バイテープ PM2	62,000	74,000	910	910									
3-9823-04	バイテープ PM3	72,000	85,000	910	910									



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-9823-05	バイテープ PM4	81,000	96,000	910	910									
3-9823-06	バイテープ PM5	92,000	109,000	910	910									
3-9823-07	バイテープ PM6	101,000	120,000	910	910									
3-9823-08	バイテープ PM7	111,000	131,000	910	910									
3-9823-09	バイテープ PM8	121,000	143,000	910	910									
3-9823-10	バイテープ PM9	131,000	155,000	910	910									
3-9823-11	バイテープ PM10	142,000	168,000	910	910									
3-9846-01	ポリバック規格袋 L08-1 50枚	210	260	2388	2388									
3-9846-03	ポリバック規格袋 L08-3 50枚	240	290	2388	2388									
3-9846-05	ポリバック規格袋 L08-5 50枚	270	320	2388	2388									
3-9846-07	ポリバック規格袋 L08-7 50枚	330	400	2388	2388									
3-9846-09	ポリバック規格袋 L08-9 50枚	350	420	2388	2388									
3-9846-10	ポリバック規格袋 L08-10 50枚	450	540	2388	2388									
3-9846-11	ポリバック規格袋 L08-11 50枚	550	660	2388	2388									
3-9846-12	ポリバック規格袋 L08-12 50枚	700	840	2388	2388									
3-9846-13	ポリバック規格袋 L08-13 50枚	880	1,060	2388	2388									
3-9846-14	ポリバック規格袋 L08-14 50枚	1,000	1,200	2388	2388									
3-9846-15	ポリバック規格袋 L08-15 50枚	1,190	1,430	2388	2388									
3-9846-16	ポリバック規格袋 L08-16 50枚	1,420	1,710	2388	2388									
3-9846-17	ポリバック規格袋 L08-17 50枚	1,550	1,860	2388	2388									
3-9846-18	ポリバック規格袋 L08-18 50枚	1,730	2,080	2388	2388									
3-9846-19	ポリバック規格袋 L08-19 50枚	1,900	2,280	2388	2388									
3-9846-20	ポリバック規格袋 L08-20 50枚	2,400	2,880	2388	2388									
3-9857-01	HDゴミ袋 20L半透明 10枚	100	120	2661	2661									
3-9857-02	HDゴミ袋 45L半透明 10枚	160	200	2661	2661									
3-9857-03	HDゴミ袋 70L半透明 10枚	380	460	2661	2661									
3-9857-04	HDゴミ袋 90L半透明 10枚	480	580	2661	2661									
3-9858-01	中量作業台 WH-5I	69,000	76,000	957	957						84			
3-9858-02	中量作業台 WH-6I	78,000	86,000	957	957						84			
3-9984-01	サーマルサイクラー QP-1000-01	162,000	190,500	1611	1611									
3-9984-02	QP-1016-01 サーマルサイクラー	212,000	243,900	1611	1611									
4-1060-01	耐薬手袋 Sサイズ	4,500	4,950	2759	2759					6	14			
4-1060-02	耐薬手袋 Mサイズ	4,500	4,950	2759	2759					6	14			
4-1060-03	耐薬手袋 Lサイズ	4,500	4,950	2759	2759					6	14			
4-1183-01	TEF-450 卓上フード	148,000	153,000						107					
4-1183-02	TEF-600 卓上フード	176,000	182,000						107					
4-1183-03	TEF-900 卓上フード	226,000	234,000						107					
4-1183-04	TEF-1200 卓上フード	360,000	373,000						107					
4-1184-11	ABS-1200HP ヒュームフード	1,670,000	1,840,000						51					
4-1184-12	ABS-1500HP ヒュームフード	1,880,000	2,080,000						51					
4-1184-13	ABS-1800HP ヒュームフード	1,980,000	2,180,000						51					
4-1184-14	ABS-2400HP ヒュームフード	2,830,000	3,150,000						51					
4-1184-15	ABD-1200HP ヒュームフード	1,850,000	2,050,000						51					
4-1184-16	ABD-1500HP ヒュームフード	2,070,000	2,280,000						51					
4-1184-17	ABD-1800HP ヒュームフード	2,170,000	2,380,000						51					
4-1184-18	ABD-2400HP ヒュームフード	3,020,000	3,340,000						51					
4-1186-01	ASS-900DW ヒュームフード	1,510,000	1,560,000						79					
4-1186-02	ASS-1200DW ヒュームフード	1,730,000	1,780,000						79					
4-1186-03	ASS-1500DW ヒュームフード	1,930,000	1,980,000						79					
4-1187-01	ABSD-1200 ヒュームフード	1,350,000	1,520,000						34					
4-1187-02	ABSD-1500 ヒュームフード	1,470,000	1,680,000						34					
4-1187-03	ABSD-1800 ヒュームフード	1,620,000	1,840,000						34					
4-1187-04	ABSD-2400 ヒュームフード	2,140,000	2,420,000						34					
4-1187-05	ABDD-1200 ヒュームフード	1,500,000	1,700,000						34					
4-1187-06	ABDD-1500 ヒュームフード	1,630,000	1,840,000						34					
4-1187-07	ABDD-1800 ヒュームフード	1,790,000	2,040,000						34					
4-1187-08	ABDD-2400 ヒュームフード	2,330,000	2,650,000						34					
4-1188-01	TVWS-1800 実験台フード	1,700,000	1,760,000						105					
4-1188-02	TVWS-2400 実験台フード	2,430,000	2,500,000						105					
4-1188-03	TVWS-3000 実験台フード	2,650,000	2,730,000						105					
4-1188-04	TVWS-3600 実験台フード	2,920,000	3,010,000						105					
4-1189-01	TVSS-1200 実験台フード	1,070,000	1,100,000						105					
4-1189-02	TVSS-1500 実験台フード	1,220,000	1,260,000						105					
4-1189-03	TVSS-1800 実験台フード	1,280,000	1,320,000						105					
4-1190-01	STVS-1200 実験台フード	800,000	826,000						101					
4-1190-02	STVS-1500 実験台フード	850,000	878,000						101					
4-1190-03	STVS-1800 実験台フード	900,000	928,000						101					
4-1191-01	STVW-1800 実験台フード	1,020,000	1,050,000						101					
4-1191-02	STVW-2400 実験台フード	1,590,000	1,640,000						101					
4-1191-03	STVW-3000 実験台フード	1,810,000	1,870,000						101					
4-1191-04	STVW-3600 実験台フード	2,030,000	2,090,000						101					
4-1192-01	ASPH-1200 ヒュームフード	1,380,000	1,420,000						70					
4-1192-02	ASPH-1500 ヒュームフード	1,640,000	1,690,000						70					
4-1192-03	ASPH-1800 ヒュームフード	1,760,000	1,820,000						70					
4-1192-04	ASPH-2400 ヒュームフード	2,570,000	2,650,000						70					
4-1192-05	ADPH-1200 ヒュームフード	1,530,000	1,580,000						70					
4-1192-06	ADPH-1500 ヒュームフード	1,810,000	1,870,000						70					
4-1192-07	ADPH-1800 ヒュームフード	1,950,000	2,010,000						70					
4-1192-08	ADPH-2400 ヒュームフード	2,860,000	2,950,000						70					
4-1193-01	SCP-12 湿式スクラバーユニット	1,050,000	1,080,000						74					
4-1193-02	SCP-20 湿式スクラバーユニット	1,110,000	1,140,000						74					
4-1193-03	SCP-30 湿式スクラバーユニット	1,350,000	1,390,000						74					
4-124-01	連結スノコ グリーン	980	1,100	2666	2666									
4-124-02	連結スノコ ブルー	980	1,100	2666	2666									
4-124-03	連結スノコ グレー	980	1,100	2666	2666									
4-1288-01	SKM1020TG アンブル増地	4,390	5,100					48						
4-1288-02	SKM1020GR アンブル増地	4,390	5,100					48						
4-1288-03	SKM1020EN アンブル増地	6,870	7,970					48						
4-1331-01	XR B-40-S4 MSE攪拌翼	48,000	56,000	177	177									
4-1331-02	XR B-50-S4 MSE攪拌翼	56,000	65,000	177	177									
4-1331-03	XR B-60-S4 MSE攪拌翼	66,000	76,000	177	177									
4-1331-04	XR B-40-S6 MSE攪拌翼	53,000	61,000	177	177									
4-1331-05	XR B-50-S6 MSE攪拌翼	61,000	71,000	177	177									
4-1331-06	XR B-60-S6 MSE攪拌翼	71,000	82,000	177	177									
4-1331-07	XR B-80-S4 MSE攪拌翼	78,000	90,000	177	177									
4-1331-08	XR B-100-S4 MSE攪拌翼	92,000	106,000	177	177									
4-1331-09	XR B-80-S6 MSE攪拌翼	84,000	97,000	177	177									
4-1331-10	XR B-100-S6 MSE攪拌翼	98,000	113,000	177	177									
4-1331-11	XR B-40-P MSE攪拌翼	38,000	44,000	177	177									
4-1331-12	XR B-50-P MSE攪拌翼	46,000	53,000	177	177									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-1331-13	XRB-60-P MSE攪拌翼	56,000	65,000	177	177									
4-1331-14	XRB-80-P MSE攪拌翼	68,000	79,000	177	177									
4-1331-15	XRB-100-P MSE攪拌翼	82,000	95,000	177	177									
4-1333-01	Basic 300mm 水準器	1,270	1,350	917	917									
4-1333-02	Basic 380mm 水準器	1,380	1,450	917	917									
4-1333-03	Basic 450mm 水準器	1,600	1,700	917	917									
4-1333-04	Basic 600mm 水準器	1,980	2,100	917	917									
4-1333-05	Basic 900mm 水準器	2,420	2,550	917	917									
4-1334-01	マグネット付Basic300mm 水準器	1,500	1,600	917	917									
4-1334-02	マグネット付Basic380mm 水準器	1,700	1,800	917	917									
4-1334-03	マグネット付Basic450mm 水準器	1,970	2,100	917	917									
4-1334-04	マグネット付Basic600mm 水準器	2,420	2,550	917	917									
4-1334-05	マグネット付Basic900mm 水準器	3,000	3,200	917	917									
4-1388-01	10型 オールステンレス製軟膏ヘラ	2,000	2,250	2112	2112									
4-1388-02	12型 オールステンレス製軟膏ヘラ	2,100	2,250	2112	2112									
4-1388-03	14型 オールステンレス製軟膏ヘラ	2,300	2,550	2112	2112									
4-1396-01	1005 S スムス手袋	2,140	2,310	2788	2788									
4-1396-02	1005 M スムス手袋	2,140	2,310	2788	2788									
4-1396-03	1005 L スムス手袋	2,140	2,310	2788	2788									
4-1396-04	1005 LL スムス手袋	2,140	2,310	2788	2788									
4-1633-01	05KT UNステンレスキャニスター	64,000	74,700	1879	1879									
4-1656-01	2DS-1 マルチロータリーミキサー	259,500	317,000	171	171									
4-1717-01	MMR-2 ミニミックスロータリー	78,000	96,500	247	247									
4-1718-01	PM-001S ゴットミル架台	240,000	282,000	285	285									
4-1723-01	HPTA-4030 ホットプレート	168,000	178,000	90	90									
4-1724-11	MS-FS オプションフルセット	65,000	65,900	232	232									
4-1724-16	MS-SNH スプリングネットホルダー	18,000	21,600	232	232									
4-1724-17	MS-TH 50ml 遠隔電用ホルダー	11,000	12,000	232	232									
4-1724-18	MS-FLH フラットホルダー	600	2,640	232	232									
4-1726-01	BOB-300 大型オイルバス	78,000	98,000	67	67									
4-1734-01	CWDB-1 クールドライバス	128,000	159,000	102	102									
4-1734-02	CWDB-2 クールドライバス	158,000	185,000	102	102									
4-1735-01	CP-150 クールプレート	85,000	88,000	104	104									
4-1735-02	CP-150D クールプレート	115,000	118,000	104	104									
4-1735-03	CWP-150D クールプレート	130,000	138,000	104	104									
4-1846-01	120581 スターラーになる遠心器	144,100	159,000	1597	1597									
4-1848-01	120567 ミニボルテックス	24,400	27,000	226	226									
4-2043-01	470021-142 ベルレーゼ装置	2,600	2,700	1465	1465									
4-2044-01	470001-896 赤血球抗原抗体模型	14,000	15,700	2452	2452									
4-2054-01	470152-828 教育シリンダー	7,300	8,200	2452	2452									
4-2147-01	PB-1F表面フッ化処理 万能バット	4,500	5,010	1770	1770									
4-2147-02	PB-2F表面フッ化処理 万能バット	6,000	6,660	1770	1770									
4-2147-03	PB-3F表面フッ化処理 万能バット	10,800	12,000	1770	1770									
4-2156-01	5L表面フッ化処理 大型広口瓶	6,600	7,260	1769	1769									
4-2156-02	10L表面フッ化処理 大型広口瓶	12,500	13,800	1769	1769									
4-2156-03	20L表面フッ化処理 大型広口瓶	18,500	20,400	1769	1769									
4-2156-04	30L(取手付)表面フッ化処理 大型広口	37,000	40,700	1769	1769									
4-2157-01	10L表面フッ化処理 ヘンバイ活栓付瓶	19,800	21,800	1769	1769									
4-2157-02	20L表面フッ化処理 ヘンバイ活栓付瓶	27,000	29,700	1769	1769									
4-2207-01	F202A0175 試験管ミキサー	50,700	57,000	226	226									
4-2219-01	10eco ポータブル吸引ポンプ	110,000	121,000	388	388									
4-2220-01	181200-00 液体吸引ポンプ	170,000	176,500	1576	1576									
4-2221-01	WaterVac100-MS ろ過ポンプ	85,700	92,000	1577	1577									
4-2222-01	WaterVac100-MB ろ過ポンプ	96,800	102,600	1577	1577									
4-2242-11	9763100組立済 ベンチキャビネット	18,300	22,000	1036	1036									
4-2263-11	9762100組立済 キャビネット	26,700	31,000	1035	1035									
4-2263-12	9760100組立済 キャビネット	39,000	37,400	1035	1035									
4-2264-11	9772000組立済 キャビネット	30,000	35,000	1035	1035									
4-2264-12	9771000組立済 キャビネット	48,700	52,000	1035	1035									
4-2387-01	AH-902K 転倒防止ベルト	2,700	2,970	2896	2896						111			
4-2463-01	150 デシケーター	4,900	6,300	1128	1128									
4-2463-02	200 デシケーター	7,600	9,800	1128	1128									
4-2463-03	250 デシケーター	10,000	12,900	1128	1128									
4-2463-04	300 デシケーター	16,500	22,700	1128	1128									
4-2477-01	吊り下げクランプ	3,800	4,560	2089	2089									
4-2478-01	小 オールステンレス三つ足スタンド	28,800	33,200	2081	2081									
4-2478-02	中 オールステンレス三つ足スタンド	34,100	39,300	2081	2081									
4-2478-03	大 オールステンレス三つ足スタンド	42,000	48,300	2081	2081									
4-2566-01	GDM-SP ガス置換デシケーター	119,000	129,000	1136	1136									
4-2566-02	GDM-WP ガス置換デシケーター	233,000	262,000	1136	1136									
4-2566-03	GDM-BG1P ガス置換デシケーター	69,000	74,700	1136	1136									
4-2566-04	GDM-BG1KP ガス置換デシケーター	78,000	88,100	1136	1136									
4-2566-05	GDM-BG2P ガス置換デシケーター	59,000	65,200	1136	1136									
4-2582-01	SUS304-8A グローバルバルブ	5,140	5,660	2211	2211									
4-2582-02	SUS304-10A グローバルバルブ	5,280	5,810	2211	2211									
4-2582-03	SUS304-15A グローバルバルブ	5,350	5,890	2211	2211									
4-2582-04	SUS304-20A グローバルバルブ	6,720	7,390	2211	2211									
4-2582-05	SUS304-25A グローバルバルブ	9,370	10,300	2211	2211									
4-2583-01	SUS316-8A グローバルバルブ	6,430	7,070	2211	2211									
4-2583-02	SUS316-10A グローバルバルブ	6,600	7,260	2211	2211									
4-2583-03	SUS316-15A グローバルバルブ	6,700	7,370	2211	2211									
4-2583-04	SUS316-20A グローバルバルブ	8,400	9,240	2211	2211									
4-2583-05	SUS316-25A グローバルバルブ	11,700	12,900	2211	2211									
4-2583-06	SUS316-32A グローバルバルブ	17,100	18,800	2211	2211									
4-2583-07	SUS316-40A グローバルバルブ	22,000	24,200	2211	2211									
4-2583-08	SUS316-50A グローバルバルブ	28,600	31,500	2211	2211									
4-2584-01	NW25 真空ボールバルブ	22,000	25,300	432	432									
4-2584-02	NW40 真空ボールバルブ	37,600	43,300	432	432									
4-2584-03	NW50 真空ボールバルブ	57,600	66,200	432	432									
4-2585-01	SUS304-15A ゲートバルブ	8,560	9,420	2211	2211									
4-2585-02	SUS304-20A ゲートバルブ	10,400	11,400	2211	2211									
4-2585-03	SUS304-25A ゲートバルブ	12,600	13,900	2211	2211									
4-2586-01	SUS316-15A ゲートバルブ	10,700	11,700	2211	2211									
4-2586-02	SUS316-20A ゲートバルブ	13,000	14,300	2211	2211									
4-2586-03	SUS316-25A ゲートバルブ	15,800	17,400	2211	2211									
4-2586-04	SUS316-32A ゲートバルブ	21,300	23,400	2211	2211									
4-2586-05	SUS316-40A ゲートバルブ	31,300	34,400	2211	2211									
4-2586-06	SUS316-50A ゲートバルブ	37,400	41,200	2211	2211									
4-2682-01	ASP-180 エアプレス機	620,000	622,000	279	279									
4-2682-02	ASPH-180 エアプレス機	980,000	982,000	279	279									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-2769-01	2515-0100 コンパクト洗眼器	31,700	35,600	2876	2876									
4-2869-01	8300 4つ折りティッシュタオル	400	470	2374	2374	433								
4-2869-51	83000 4つ折りティッシュタオル	8,200	9,650	2374	2374	433								
4-2871-01	WA-01P 純水製造装置	129,000	135,000	1527	1527									
4-2871-11	FK-001イオン交換樹脂カートリッジ	36,000	41,000	1527	1527									
4-2871-12	FPK-001前処理カートリッジフィルタ	29,800	31,300	1527	1527									
4-2871-13	FCk-001交換用中空系フィルタ	12,300	14,300	1527	1527									
4-2871-14	中空系フィルタ初回キット	25,500	28,300	1527	1527									
4-2871-16	FSB-001カートリッジ固定用バンド	3,500	3,850	1527	1527									
4-2983-01	2777-3 LEDアーム式照明拡大鏡	120,000	138,000	878	878									
4-2983-02	2777-6 LEDアーム式照明拡大鏡	130,000	149,500	878	878									
4-2994-01	F7M9010AQ10010000流量計	150,000	172,500	766	766									
4-2994-02	F7M9010AQ10010000流量計	152,000	174,800	766	766									
4-2994-03	F7M9030AQ10010000流量計	150,000	172,500	766	766									
4-2994-04	F7M9030AQ10010000流量計	152,000	174,800	766	766									
4-2994-05	F7M9050AQ10010000流量計	150,000	172,500	766	766									
4-2994-06	F7M9050AQ10010000流量計	152,000	174,800	766	766									
4-2994-07	F7M9010AQ20010000流量計	150,000	172,500	766	766									
4-2994-08	F7M9010AQ20010000流量計	152,000	174,800	766	766									
4-2994-09	F7M9030AQ20010000流量計	150,000	172,500	766	766									
4-2994-10	F7M9030AQ20010000流量計	152,000	174,800	766	766									
4-2994-11	F7M9050AQ20010000流量計	150,000	172,500	766	766									
4-2994-12	F7M9050AQ20010000流量計	152,000	174,800	766	766									
4-2994-13	F9Y7HP1流量計用PVC被覆ケーブル	10,000	11,500	766	766									
4-2994-14	F9Y7T1 流量計用フッ素樹脂ケーブル	5,000	5,750	766	766									
4-2994-15	F9Y7T6 流量計用フッ素樹脂ケーブル	11,000	12,650	766	766									
4-2994-16	F9Y7A1 通信用ケーブルアダプタ	30,000	34,500	766	766									
4-2994-17	81441177-001 ローダケーブル	38,000	43,700	766	766									
4-3015-01	1511-2M LEDワイドライトループ	11,000	12,500	888	888									
4-3015-02	1511-3M LEDワイドライトループ	12,000	13,600	888	888									
4-3015-03	1511-4M LEDワイドライトループ	16,200	18,200	888	888									
4-3015-04	1511-5M LEDワイドライトループ	11,100	13,600	888	888									
4-3015-05	1511-6M LEDワイドライトループ	11,800	14,500	888	888									
4-3015-06	1511-7M LEDワイドライトループ	9,300	11,500	888	888									
4-3015-07	1511-10M ワイドライトループ	9,800	12,100	888	888									
4-3015-08	1511-12M ワイドライトループ	10,900	13,400	888	888									
4-3124-51	アズビュアニトリル手袋 AP-5 LL	43,000	47,300							3				
4-3124-52	アズビュアニトリル手袋 AP-5 L	43,000	47,300							3				
4-3124-53	アズビュアニトリル手袋 AP-5 M	43,000	47,300							3				
4-3124-54	アズビュアニトリル手袋 AP-5 S	43,000	47,300							3				
4-3124-55	アズビュアニトリル手袋 AP-5 SS	43,000	47,300							3				
4-3203-01	使い捨てアルミ皿50枚	4,100	4,400	-	-									
4-3312-01	ASTC-1200 ヒュームフード	970,000	1,140,000						65					
4-3312-02	ASTC-1500 ヒュームフード	1,220,000	1,450,000						65					
4-3312-03	ASTC-1800 ヒュームフード	1,240,000	1,460,000						65					
4-3312-04	ASTC-2400 ヒュームフード	1,720,000	2,040,000						65					
4-3313-01	ADTC-1200 ヒュームフード	1,190,000	1,420,000						65					
4-3313-02	ADTC-1500 ヒュームフード	1,460,000	1,720,000						65					
4-3313-03	ADTC-1800 ヒュームフード	1,480,000	1,750,000						65					
4-3313-04	ADTC-2400 ヒュームフード	1,900,000	2,240,000						65					
4-3314-01	SCF-5N コンパクトスクラバー	750,000	780,000						144					
4-3314-02	SCF-10N コンパクトスクラバー	980,000	1,020,000						144					
4-3314-03	SCF-5N コンパクトスクラバー	970,000	1,010,000						144					
4-3314-04	SCF-10N コンパクトスクラバー	1,280,000	1,320,000						144					
4-3316-01	TEF-600N 流し用卓上フード	170,000	178,000						107					
4-3316-02	TEF-900N 流し用卓上フード	210,000	218,000						107					
4-3316-03	TEF-1200N 流し用卓上フード	280,000	290,000						107					
4-3317-01	TEF-600NB 流し用卓上フード	210,000	218,000						107					
4-3317-02	TEF-900NB 流し用卓上フード	250,000	260,000						107					
4-3317-03	TEF-1200NB 流し用卓上フード	320,000	330,000						107					
4-3357-01	AZ9-FEW-V ラボドラフト	770,000	986,000						86					
4-3403-01	ABS11200TGC2Sヒュームフード	3,820,000	4,200,000						127					
4-3403-02	ABS11200TGC3Sヒュームフード	4,720,000	5,180,000						127					
4-3403-03	ABS11500TGC2Sヒュームフード	3,930,000	4,280,000						127					
4-3403-04	ABS11500TGC3Sヒュームフード	4,830,000	5,260,000						127					
4-3403-05	ABS11500TGC4Sヒュームフード	5,830,000	6,340,000						127					
4-3403-06	ABS11800TGC2Sヒュームフード	4,140,000	4,500,000						127					
4-3403-07	ABS11800TGC3Sヒュームフード	5,040,000	5,500,000						127					
4-3403-08	ABS11800TGC4Sヒュームフード	6,040,000	6,580,000						127					
4-3403-09	ABS11800TGC5Sヒュームフード	7,090,000	7,740,000						127					
4-354-12	スチロール角型ケース12型名入れ 5個	6,500	6,810	1786	1786									
4-354-13	スチロール角型ケース13型名入れ 5個	7,650	8,070	1786	1786									
4-354-14	スチロール角型ケース14型名入れ 3個	5,500	5,840	1786	1786									
4-354-15	スチロール角型ケース15型名入れ 3個	6,000	6,390	1786	1786									
4-354-18	スチロール角型ケース18型名入れ 10個	6,400	6,660	1786	1786									
4-354-19	スチロール角型ケース19型名入れ 10個	8,500	8,920	1786	1786									
4-362-01	デジタルポトトップビュレットT1-10	150,000	198,000	1407	1407									
4-362-03	デジタルポトトップビュレットT1-50	150,000	198,000	1407	1407									
4-389-11	穴あきゴム栓 1号 5φ	850	1,290	2064	2064									
4-389-12	穴あきゴム栓 2号 5φ	1,000	1,520	2064	2064									
4-389-13	穴あきゴム栓 3号 5φ	1,100	1,660	2064	2064									
4-389-14	穴あきゴム栓 4号 5φ	1,400	1,880	2064	2064									
4-389-15	穴あきゴム栓 5号 5φ	1,700	2,180	2064	2064									
4-389-16	穴あきゴム栓 6号 5φ	1,800	2,300	2064	2064									
4-389-17	穴あきゴム栓 7号 5φ	1,900	2,330	2064	2064									
4-4071-01	OSP-80T-L60 バーコーダー	20,000	24,000	-	-									
4-4071-02	OSP-80T-L250 バーコーダー	30,000	36,000	-	-									
4-4071-03	OSP-80T-L400 バーコーダー	35,000	42,000	-	-									
4-4072-01	OSP-100T-L60 バーコーダー	20,000	24,000	-	-									
4-4072-02	OSP-100T-L250 バーコーダー	30,000	36,000	-	-									
4-4072-03	OSP-100T-L400 バーコーダー	35,000	42,000	-	-									
4-4073-01	OSP-120T-L60 バーコーダー	20,000	24,000	-	-									
4-4073-02	OSP-120T-L250 バーコーダー	30,000	36,000	-	-									
4-4073-03	OSP-120T-L400 バーコーダー	35,000	42,000	-	-									
4-4074-01	OSP-150T-L60 バーコーダー	20,000	24,000	-	-									
4-4074-02	OSP-150T-L250 バーコーダー	30,000	36,000	-	-									
4-4074-03	OSP-150T-L400 バーコーダー	35,000	42,000	-	-									
4-4075-01	OSP-180T-L60 バーコーダー	20,000	24,000	-	-									
4-4075-02	OSP-180T-L250 バーコーダー	30,000	36,000	-	-									
4-4075-03	OSP-180T-L400 バーコーダー	35,000	42,000	-	-									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-4076-01	OSP-200T-L60 バーコーター	20,000	24,000	-	-									
4-4076-02	OSP-200T-L250 バーコーター	30,000	36,000	-	-									
4-4076-03	OSP-200T-L400 バーコーター	35,000	42,000	-	-									
4-4077-01	OSP-230T-L60 バーコーター	20,000	24,000	-	-									
4-4077-02	OSP-230T-L250 バーコーター	30,000	36,000	-	-									
4-4077-03	OSP-230T-L400 バーコーター	35,000	42,000	-	-									
4-4078-01	OSP-250T-L60 バーコーター	20,000	24,000	-	-									
4-4078-02	OSP-250T-L250 バーコーター	30,000	36,000	-	-									
4-4078-03	OSP-250T-L400 バーコーター	35,000	42,000	-	-									
4-4079-01	OSP-270T-L60 バーコーター	20,000	24,000	-	-									
4-4079-02	OSP-270T-L250 バーコーター	30,000	36,000	-	-									
4-4079-03	OSP-270T-L400 バーコーター	35,000	42,000	-	-									
4-4080-01	OSP-300T-L60 バーコーター	20,000	24,000	-	-									
4-4080-02	OSP-300T-L250 バーコーター	30,000	36,000	-	-									
4-4080-03	OSP-300T-L400 バーコーター	35,000	42,000	-	-									
4-4081-01	OSP-330T-L60 バーコーター	20,000	24,000	-	-									
4-4081-02	OSP-330T-L250 バーコーター	30,000	36,000	-	-									
4-4081-03	OSP-330T-L400 バーコーター	35,000	42,000	-	-									
4-437-01	ミクロスターラー HS-M1C	15,600	17,000	195	195									
4-5002-01	スプレー 500ml 赤	610	670	1809	1809		97							
4-5002-02	スプレー 1000ml 赤	740	820	1809	1809		97							
4-5002-03	スプレー 500ml 黒	580	640	1809	1809		97							
4-5002-04	スプレー 500ml 青	580	640	1809	1809		97							
4-5002-05	スプレー 500ml 緑	580	640	1809	1809		97							
4-5002-06	スプレー 1000ml 黒	700	770	1809	1809		97							
4-5002-07	スプレー 1000ml 青	700	770	1809	1809		97							
4-5002-08	スプレー 1000ml 緑	700	770	1809	1809		97							
4-538-01	LEDフレキシブル光源 DALI60	28,000	30,000	856	856									
4-5602-01	角型容器 本体 C-9	510	560	1748	1748									
4-5602-11	角型容器 専用ノズル	120	140	1748	1748									
4-5602-12	角型容器 専用キャップ	40	45	1748	1748									
4-569-01	乳鉢スターラー VPMS-180BD	99,000	116,000	301	301									
4-571-01	小型ビーズバス BBH-M100	96,000	108,000	98	98									
4-571-02	小型ビーズバス BBH-K100	98,000	105,000	98	98									
4-574-01-20	デジタルデプスゲージDPG150校正書付	17,500	21,500	906	906									
4-574-02-20	デジタルデプスゲージDPG200校正書付	19,500	21,500	906	906									
4-576-01-20	デジタルハイトゲージDHG300校正書付	61,000	62,000	911	911									
4-576-02-20	デジタルハイトゲージDHG600校正書付	112,000	113,000	911	911									
4-734-02	モード洗浄瓶 S500F表面フッ化処理	940	1,310	1768	1768									
4-734-03	モード洗浄瓶 S1000F表面フッ化処理	1,370	1,830	1768	1768									
4-735-01	バッククリーン 120F表面フッ化処理	600	670	1770	1770									
4-735-04	バッククリーン 600F表面フッ化処理	1,300	1,430	1770	1770									
4-735-05	バッククリーン 1000F表面フッ化処理	1,650	1,820	1770	1770									
4-758-01	アイボーイ細口 50ml 表面フッ化処理	370	410	1769	1769									
4-758-02	アイボーイ細口 100ml 表面フッ化処理	380	420	1769	1769									
4-758-03	アイボーイ細口 250ml 表面フッ化処理	540	600	1769	1769									
4-758-04	アイボーイ細口 500ml 表面フッ化処理	780	870	1769	1769									
4-758-05	アイボーイ細口1000ml 表面フッ化処理	1,400	1,550	1769	1769									
4-758-06	アイボーイ細口2000ml 表面フッ化処理	2,800	3,040	1769	1769									
4-758-51	アイボーイ細口50mLフロロテクト 百本	33,300	36,600	1769	1769									
4-758-52	アイボーイ細口100mL箱表面フッ化処理	34,200	37,800	1769	1769									
4-758-53	アイボーイ細口250mLフロロテクト百本	48,600	53,700	1769	1769									
4-758-54	アイボーイ細口500mL箱表面フッ化処理	35,000	38,800	1769	1769									
4-758-55	アイボーイ細口1Lフロロテクト 20本	25,200	27,800	1769	1769									
4-758-56	アイボーイ細口2Lフロロテクト 20本	50,400	54,700	1769	1769									
4-759-01	アイボーイ広口 50ml 表面フッ化処理	370	410	1769	1769									
4-759-02	アイボーイ広口 100ml 表面フッ化処理	390	440	1769	1769									
4-759-03	アイボーイ広口 250ml 表面フッ化処理	550	610	1769	1769									
4-759-04	アイボーイ広口 500ml 表面フッ化処理	800	890	1769	1769									
4-759-05	アイボーイ広口1000ml 表面フッ化処理	1,450	1,600	1769	1769									
4-759-06	アイボーイ広口2000ml 表面フッ化処理	2,850	3,160	1769	1769									
4-759-51	アイボーイ広口50mLフロロテクト 百本	33,300	36,700	1769	1769									
4-759-52	アイボーイ広口100mL箱表面フッ化処理	35,000	38,700	1769	1769									
4-759-53	アイボーイ広口250mLフロロテクト百本	49,500	54,700	1769	1769									
4-759-54	アイボーイ広口500mL箱表面フッ化処理	36,000	39,900	1769	1769									
4-759-55	アイボーイ広口1Lフロロテクト 20本	26,100	28,800	1769	1769									
4-759-56	アイボーイ広口2Lフロロテクト 20本	51,300	56,900	1769	1769									
4-780-01	電動昇降実験台 PSA-1200	182,000	226,000	940	940			296						
4-780-02	電動昇降実験台 PSA-1500	194,000	240,000	940	940			296						
4-780-03	電動昇降実験台 PSA-1800	204,000	253,000	940	940			296						
4-792-01	ピオラモ遠沈管 VIO-25B 200本	5,600	6,000	2031	2031									
4-799-01	バイアルホットシェーカー VHS-6	200,000	209,000	101	101									
4-799-02	バイアルホットシェーカー VHS-8	205,000	214,000	101	101									
4-799-03	バイアルホットシェーカー VHS-12	210,000	219,000	101	101									
4-799-11	ホットシェーカー専用ラック50x6	25,000	25,500	101	101									
4-799-12	ホットシェーカー専用ラック20x8	30,000	30,600	101	101									
4-799-13	ホットシェーカー専用ラック10x12	35,000	35,700	101	101									
4-800-01	バイアルエバポレーター VE-6CS	270,000	279,000	1625	1625									
4-800-02	バイアルエバポレーター VE-8CS	280,000	289,000	1625	1625									
4-800-03	バイアルエバポレーター VE-12CS	285,000	294,000	1625	1625									
4-800-11	エバポレーター専用ラック50x6	90,000	90,400	1625	1625									
4-801-01	バイアルエバポレーター VE-6	260,000	269,000	1625	1625									
4-801-02	バイアルエバポレーター VE-8	265,000	274,000	1625	1625									
4-801-03	バイアルエバポレーター VE-12	270,000	279,000	1625	1625									
4-801-11	バイアルエバポレーター専用ラック50x6	80,000	80,500	1625	1625									
4-801-12	バイアルエバポレーター専用ラック20x8	85,000	85,500	1625	1625									
4-801-13	バイアルエバポレーター専用ラック10x12	90,000	90,500	1625	1625									
4-853-01	ホットプレート HTP352AB	74,000	82,000	78	78									
4-853-02	ホットプレート HTP452AB	84,000	92,000	78	78									
4-853-03	ホットプレート HTP552AB	98,000	108,000	78	78									
4-854-01	電気マッフル炉 FUW210PB	340,000	350,000	117	117									
4-854-03	電気マッフル炉 FUW242PB	610,000	628,000	117	117									
4-854-04	電気マッフル炉 FUW252PB	720,000	742,000	117	117									
4-855-01	純水製造装置 RFP841AA	248,000	260,000	1528	1528									
4-857-01	マグネチックスターラー SRS111AA	15,400	18,200	194	194									
4-857-02	マグネチックスターラー SRS116AA	15,400	18,200	194	194									
4-857-03	マグネチックスターラー SRS211AA	21,450	22,500	194	194									
4-857-04	マグネチックスターラー SRS216AA	21,450	22,500	194	194									
4-857-05	マグネチックスターラー SRS311AA	24,200	25,400	194	194									
4-857-06	マグネチックスターラー SRS316AA	24,200	25,400	194	194									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-858-01	ポリサルホンホルダー KP-47S	11,000	12,760	1572	1572									
4-858-02	ポリサルホンホルダー KP-47U	8,000	9,280	1572	1572									
4-858-03	ポリサルホンホルダー KP-47H	7,400	8,590	1572	1572									
4-858-04	ポリサルホンホルダー KP-47T	11,300	13,110	1572	1572									
4-858-05	ポリサルホンホルダー KP-47W	9,300	10,790	1572	1572									
4-859-01	シリカ濾紙 QR-100 21mm	6,120	7,100	1554	1554									
4-859-02	シリカ濾紙 QR-100 24mm	6,420	7,450	1554	1554									
4-859-03	シリカ濾紙 QR-100 26mm	7,450	8,650	1554	1554									
4-859-04	シリカ濾紙 QR-100 37mm	11,340	13,160	1554	1554									
4-859-05	シリカ濾紙 QR-100 42mm	10,610	12,310	1554	1554									
4-859-06	シリカ濾紙 QR-100 45mm	12,840	14,900	1554	1554									
4-859-07	シリカ濾紙 QR-100 47mm	12,840	14,900	1554	1554									
4-859-08	シリカ濾紙 QR-100 55mm	15,860	18,400	1554	1554									
4-859-09	シリカ濾紙 QR-100 110mm	39,240	45,520	1554	1554									
4-859-10	濾紙 QR-100 203mm×254mm	58,520	67,890	1554	1554									
4-859-11	シリカ濾紙 QR-200 37mm 50枚	11,200	13,000	1554	1554									
4-860-01	円筒濾紙 ID18mmOD20mmL90mm	5,520	6,410	1557	1557									
4-860-02	円筒濾紙 ID19, 6mmOD23mmL85mm	4,560	5,290	1557	1557									
4-860-03	円筒濾紙 ID20mmOD22mmL90mm	5,520	6,410	1557	1557									
4-860-04	円筒濾紙 ID21mmOD25mmL90mm	5,520	6,410	1557	1557									
4-860-05	円筒濾紙 ID25mmOD28mmL100mm	5,520	6,410	1557	1557									
4-860-06	円筒濾紙 ID26mmOD30mmL100mm	5,520	6,410	1557	1557									
4-860-07	円筒濾紙 ID30mmOD33mmL120mm	5,760	6,690	1557	1557									
4-860-08	円筒濾紙 ID31mmOD35mmL120mm	5,760	6,690	1557	1557									
4-860-09	円筒濾紙 ID36mmOD40mmL150mm	7,110	8,250	1557	1557									
4-860-10	円筒濾紙 ID40mmOD45mmL150mm	7,620	8,840	1557	1557									
4-860-11	円筒濾紙 ID48mmOD53mmL150mm	8,560	9,930	1557	1557									
4-860-12	円筒濾紙 ID54mmOD60mmL200mm	10,310	11,960	1557	1557									
4-860-13	円筒濾紙 ID68mmOD75mmL210mm	17,180	19,930	1557	1557									
4-861-01	メンブレンフィルター用ピンセットFS-1	1,650	1,920	1564	1564									
4-862-01	マニフォルド KM-3N	118,130	137,040	1574	1574									
4-862-02	マニフォルド KM-6N	222,480	258,080	1574	1574									
4-862-03	マニフォルド KMP-3	91,080	105,660	1574	1574									
4-863-01	フィルターホルダー KSF-47	92,400	107,190	1573	1573									
4-864-01	フィルターホルダー KGS-04	20,700	24,020	1573	1573									
4-864-02	フィルターホルダー KG-25	13,020	15,110	1573	1573									
4-864-03	フィルターホルダー KGS-25	13,970	16,210	1573	1573									
4-864-04	フィルターホルダー KG-47	18,300	21,230	1573	1573									
4-864-05	フィルターホルダー KGS-47	20,050	23,260	1573	1573									
4-864-06	フィルターホルダー KGS-47-TF	24,150	28,020	1573	1573									
4-864-07	フィルターホルダー KG-90	48,360	56,100	1573	1573									
4-864-08	フィルターホルダー KGS-90	52,330	60,710	1573	1573									
4-866-02	メンブレンフィルタK010A025A百枚	40,600	44,660	1563	1563									
4-866-04	メンブレンフィルタK010A047A百枚	59,600	65,560	1563	1563									
4-867-02	メンブレンフィルタK020A025A百枚	22,200	24,420	1563	1563									
4-867-04	メンブレンフィルタK020A047A百枚	26,000	28,600	1563	1563									
4-868-02	メンブレンフィルタK040A025A百枚	22,200	24,420	1563	1563									
4-868-04	メンブレンフィルタK040A047A百枚	26,000	28,600	1563	1563									
4-869-02	メンブレンフィルタK080A025A百枚	22,200	24,420	1563	1563									
4-869-04	メンブレンフィルタK080A047A百枚	26,000	28,600	1563	1563									
4-870-01	メンブレンフィルタK800A013A百枚	20,100	22,110	1563	1563									
4-870-02	メンブレンフィルタK800A025A百枚	22,200	24,420	1563	1563									
4-870-04	メンブレンフィルタK800A047A百枚	26,000	28,600	1563	1563									
4-871-01	メンブレンフィルタT010A013A百枚	17,820	20,680	1563	1563									
4-871-02	メンブレンフィルタT010A025A百枚	21,340	24,760	1563	1563									
4-871-03	メンブレンフィルタT010A047A百枚	24,860	28,840	1563	1563									
4-871-04	M, フィルタT010A090C 25枚	20,350	23,610	1563	1563									
4-871-05	M, フィルタT010A142C 25枚	40,430	46,900	1563	1563									
4-871-06	メンブレンフィルタ T010A293D	36,850	42,750	1563	1563									
4-872-01	メンブレンフィルタT020A013A百枚	17,820	20,680	1563	1563									
4-872-02	メンブレンフィルタT020A025A百枚	21,340	24,760	1563	1563									
4-872-03	メンブレンフィルタT020A047A百枚	24,860	28,840	1563	1563									
4-872-04	M, フィルタT020A090C 25枚	20,350	23,610	1563	1563									
4-872-05	M, フィルタT020A142C 25枚	40,430	46,900	1563	1563									
4-872-06	M, フィルタT020A293D 10枚	36,850	42,750	1563	1563									
4-873-01	メンブレンフィルタT050A013A百枚	17,820	20,680	1563	1563									
4-873-02	メンブレンフィルタT050A025A百枚	21,340	24,760	1563	1563									
4-873-03	メンブレンフィルタT050A047A百枚	24,860	28,840	1563	1563									
4-873-04	M, フィルタT050A090C 25枚	20,350	23,610	1563	1563									
4-873-05	M, フィルタT050A142C 25枚	40,430	46,900	1563	1563									
4-873-06	M, フィルタT050A293D 10枚	36,850	42,750	1563	1563									
4-874-03	メンブレンフィルタT080A047A百枚	24,860	28,840	1563	1563									
4-874-04	M, フィルタT080A090C 25枚	20,350	23,610	1563	1563									
4-875-02	メンブレンフィルタ T100A025A	21,340	24,760	1563	1563									
4-875-03	メンブレンフィルタ T100A047A	24,860	28,840	1563	1563									
4-875-04	M, フィルタT100A090C 25枚	20,350	23,610	1563	1563									
4-875-05	M, フィルタT100A142C 25枚	40,430	46,900	1563	1563									
4-875-06	メンブレンフィルタ T100A293D	36,850	42,750	1563	1563									
4-876-02	メンブレンフィルタT300A025A百枚	21,340	24,760	1563	1563									
4-876-03	メンブレンフィルタT300A047A百枚	24,860	28,840	1563	1563									
4-876-04	M, フィルタT300A090C 25枚	20,350	23,610	1563	1563									
4-876-05	M, フィルタT300A142C 25枚	40,430	46,900	1563	1563									
4-876-06	M, フィルタT300A293D 10枚	36,850	42,750	1563	1563									
4-877-02	メンブレンフィルタA010A025A百枚	13,950	16,190	1562	1562									
4-877-03	メンブレンフィルタA010A047A百枚	18,880	21,910	1562	1562									
4-877-05	M, フィルタA010A090C 25枚	14,750	17,110	1562	1562									
4-877-06	M, フィルタA010A142C 25枚	25,740	29,860	1562	1562									
4-878-01	メンブレンフィルタA020A013A百枚	7,700	8,940	1562	1562									
4-878-02	メンブレンフィルタA020A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-878-03	メンブレンフィルタA020A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									
4-878-05	M, フィルタA020A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-878-06	M, フィルタA020A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-878-07	M, フィルタA020A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-879-02	メンブレンフィルタA030A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-879-03	メンブレンフィルタA030A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									
4-879-05	M, フィルタA030A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-879-07	M, フィルタA030A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-880-01	メンブレンフィルタA045A013A百枚	7,700	8,940	1562	1562									
4-880-02	メンブレンフィルタA045A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-880-03	メンブレンフィルタA045A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-880-05	M, フィルタA045A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-880-06	M, フィルタA045A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-880-07	M, フィルタA045A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-881-02	メンブレンフィルタA065A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-881-03	メンブレンフィルタA065A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									
4-881-05	M, フィルタA065A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-881-06	M, フィルタA065A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-881-07	M, フィルタA065A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-882-02	メンブレンフィルタA080A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-882-03	メンブレンフィルタA080A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									
4-882-04	M, フィルタA080A055C 25枚	3,720	4,320	1562	1562									
4-882-05	M, フィルタA080A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-882-06	M, フィルタA080A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-882-07	M, フィルタA080A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-883-02	メンブレンフィルタ A100A025A	8,230	9,550	1562	1562									
4-883-03	メンブレンフィルタ A100A047A	13,070	15,170	1562	1562									
4-883-05	M, フィルタA100A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-883-06	M, フィルタA100A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-883-07	M, フィルタA100A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-884-01	メンブレンフィルタA300A013A百枚	7,700	8,940	1562	1562									
4-884-02	メンブレンフィルタA300A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-884-03	メンブレンフィルタA300A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									
4-884-05	M, フィルタA300A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-884-06	M, フィルタA300A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-884-07	M, フィルタA300A293C 25枚	40,840	47,380	1562	1562									
4-885-02	メンブレンフィルタA500A025A百枚	8,230	9,550	1562	1562									
4-885-03	メンブレンフィルタA500A047A百枚	13,070	15,170	1562	1562									
4-885-05	M, フィルタA500A090C 25枚	9,450	10,970	1562	1562									
4-885-06	M, フィルタA500A142C 25枚	15,180	17,610	1562	1562									
4-886-01	減圧用フィルタユニットVH020P 十個	8,600	9,890	1571	1571									
4-886-02	減圧用フィルタユニットVH050P 十個	8,600	9,890	1571	1571									
4-887-01	吸収パッド M-085 37mm 100枚	1,120	1,300	1564	1564									
4-887-02	吸収パッド M-085 47mm 100枚	1,310	1,520	1564	1564									
4-887-03	吸収パッドB200G047A47mm 百枚	1,890	2,200	1564	1564									
4-888-01	粘稠液用濾紙 No.6 047 100枚	980	1,080	1553	1553									
4-888-02	粘稠液用濾紙 No.6 3600 50枚	8,810	9,700	1553	1553									
4-889-01	濾紙 No.4 24300x600 百枚	9,440	10,390	1553	1553									
4-890-01	濾紙 No.5 020x400 100枚	1,760	2,050	1554	1554									
4-890-02	濾紙 No. 50400x400	8,780	10,190	1554	1554									
4-890-03	濾紙 No. 50600x600	18,640	21,630	1554	1554									
4-891-01	濾紙No.5 1A20x400 100枚	1,300	1,510	1554	1554									
4-891-02	濾紙No.5 1A400x400 50枚	7,080	8,220	1554	1554									
4-891-03	濾紙No.5 1A600x600 50枚	14,010	16,260	1554	1554									
4-892-01	濾紙No.5 1B20x400 100枚	1,020	1,190	1554	1554									
4-892-02	濾紙No.5 1B400x400 50枚	5,940	6,900	1554	1554									
4-892-03	濾紙No.5 1B600x600 50枚	11,690	13,570	1554	1554									
4-893-01	濾紙 No.5 14A20x400 百枚	1,940	2,260	1554	1554									
4-893-02	濾紙 No.5 14A400x400 50枚	13,070	15,170	1554	1554									
4-893-03	濾紙 No.5 14A600x600 50枚	25,960	30,120	1554	1554									
4-894-01	濾紙No.5 2620x400 100枚	1,960	2,280	1554	1554									
4-894-02	濾紙No.5 26400x400 50枚	9,840	11,420	1554	1554									
4-894-03	濾紙No.5 26600x600 50枚	19,400	22,510	1554	1554									
4-895-01	濾紙No.5 9020x400 100枚	1,850	2,150	1554	1554									
4-895-02	濾紙No.5 90400x400 50枚	9,850	11,430	1554	1554									
4-895-03	濾紙No.5 90600x600 50枚	19,650	22,800	1554	1554									
4-896-01	硬質濾紙 No.4 A 55mm 100枚	790	920	1552	1552									
4-896-02	硬質濾紙 No.4 A 70mm 100枚	990	1,150	1552	1552									
4-896-03	硬質濾紙 No.4 A 90mm 100枚	1,150	1,340	1552	1552									
4-896-04	硬質濾紙 No.4 A 110mm 百枚	1,420	1,650	1552	1552									
4-896-05	硬質濾紙 No.4 A 125mm 百枚	1,890	2,200	1552	1552									
4-896-06	硬質濾紙 No.4 A 150mm 百枚	2,650	3,080	1552	1552									
4-896-07	硬質濾紙 No.4 A 185mm 百枚	4,000	4,640	1552	1552									
4-896-08	硬質濾紙 No.4 A 240mm 百枚	6,210	7,210	1552	1552									
4-896-09	硬質濾紙 No.4 A 285mm 百枚	8,490	9,850	1552	1552									
4-896-10	硬質濾紙 No.4 A 300mm 百枚	9,570	11,110	1552	1552									
4-896-11	硬質濾紙 No.4 A 485x560 百枚	25,260	29,310	1552	1552									
4-897-07	定量濾紙 No.3 55mm 100枚	730	850	1553	1553									
4-897-09	定量濾紙 No.3 70mm 100枚	880	1,030	1553	1553									
4-897-10	定量濾紙 No.3 90mm 100枚	1,150	1,340	1553	1553									
4-897-11	定量濾紙 No.3 110mm 100枚	1,330	1,550	1553	1553									
4-897-12	定量濾紙 No.3 125mm 100枚	1,680	1,950	1553	1553									
4-897-13	定量濾紙 No.3 150mm 100枚	2,430	2,820	1553	1553									
4-897-14	定量濾紙 No.3 185mm 100枚	3,720	4,320	1553	1553									
4-897-15	定量濾紙 No.3 240mm 100枚	5,000	5,800	1553	1553									
4-897-17	定量濾紙 No.3 300mm 100枚	7,920	9,190	1553	1553									
4-898-01	プレーン法濾紙No.5 A12.7 250枚	2,420	2,810	1553	1553									
4-898-06	定量濾紙 No.5 A 47mm 100枚	790	920	1553	1553									
4-898-07	定量濾紙 No.5 A 55mm 100枚	950	1,110	1553	1553									
4-898-08	定量濾紙 No.5 A 60mm 100枚	1,250	1,450	1553	1553									
4-898-09	定量濾紙 No.5 A 70mm 100枚	1,220	1,420	1553	1553									
4-898-10	定量濾紙 No.5 A 90mm 100枚	1,400	1,630	1553	1553									
4-898-11	定量濾紙 No.5 A 110mm 百枚	1,700	1,980	1553	1553									
4-898-12	定量濾紙 No.5 A 125mm 百枚	2,300	2,670	1553	1553									
4-898-13	定量濾紙 No.5 A 150mm 百枚	3,200	3,720	1553	1553									
4-898-14	定量濾紙 No.5 A 185mm 百枚	4,870	5,650	1553	1553									
4-898-15	定量濾紙 No.5 A 240mm 百枚	7,570	8,790	1553	1553									
4-898-16	定量濾紙 No.5 A 285mm 百枚	10,320	11,980	1553	1553									
4-898-17	定量濾紙 No.5 A 300mm 百枚	11,650	13,520	1553	1553									
4-898-18	定量濾紙 No.5 A 330mm 百枚	12,090	14,030	1553	1553									
4-898-20	定量濾紙 No.5 A 500mm 百枚	28,330	32,870	1553	1553									
4-898-21	定量濾紙 No.5 A 485x560 百枚	30,750	35,670	1553	1553									
4-899-06	定量濾紙 No.5 B 47mm 100枚	790	920	1553	1553									
4-899-07	定量濾紙 No.5 B 55mm 100枚	950	1,110	1553	1553									
4-899-09	定量濾紙 No.5 B 70mm 100枚	1,220	1,420	1553	1553									
4-899-10	定量濾紙 No.5 B 90mm 100枚	1,400	1,630	1553	1553									
4-899-11	定量濾紙 No.5 B 110mm 百枚	1,700	1,980	1553	1553									
4-899-12	定量濾紙 No.5 B 125mm 百枚	2,300	2,670	1553	1553									
4-899-13	定量濾紙 No.5 B 150mm 百枚	3,200	3,720	1553	1553									
4-899-14	定量濾紙 No.5 B 185mm 百枚	4,870	5,650	1553	1553									
4-899-15	定量濾紙 No.5 B 240mm 百枚	7,570	8,790	1553	1553									



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-899-16	定量濾紙 №5 B 2 8 5 mm 百枚	10,320	11,980	1553	1553									
4-899-17	定量濾紙 №5 B 3 0 0 mm 百枚	11,650	13,520	1553	1553									
4-900-02	定量濾紙 №5 C 2 4 mm 1 0 0 枚	790	920	1553	1553									
4-900-03	定量濾紙 №5 C 2 5 mm 1 0 0 枚	790	920	1553	1553									
4-900-04	定量濾紙 №5 C 4 0 mm 1 0 0 枚	790	920	1553	1553									
4-900-05	定量濾紙 №5 C 4 3 mm 1 0 0 枚	950	1,110	1553	1553									
4-900-06	定量濾紙 №5 C 4 7 mm 1 0 0 枚	790	920	1553	1553									
4-900-07	定量濾紙 №5 C 5 5 mm 1 0 0 枚	950	1,110	1553	1553									
4-900-08	定量濾紙 №5 C 6 0 mm 1 0 0 枚	1,250	1,450	1553	1553									
4-900-09	定量濾紙 №5 C 7 0 mm 1 0 0 枚	1,220	1,420	1553	1553									
4-900-10	定量濾紙 №5 C 9 0 mm 1 0 0 枚	1,400	1,630	1553	1553									
4-900-11	定量濾紙 №5 C 1 1 0 mm 百枚	1,700	1,980	1553	1553									
4-900-12	定量濾紙 №5 C 1 2 5 mm 百枚	2,300	2,670	1553	1553									
4-900-13	定量濾紙 №5 C 1 5 0 mm 百枚	3,200	3,720	1553	1553									
4-900-14	定量濾紙 №5 C 1 8 5 mm 百枚	4,870	5,650	1553	1553									
4-900-15	定量濾紙 №5 C 2 4 0 mm 百枚	7,570	8,790	1553	1553									
4-900-16	定量濾紙 №5 C 2 8 5 mm 百枚	10,320	11,980	1553	1553									
4-900-17	定量濾紙 №5 C 3 0 0 mm 百枚	11,650	13,520	1553	1553									
4-900-18	定量濾紙 №5 C 3 3 0 mm 百枚	12,090	14,030	1553	1553									
4-900-19	定量濾紙 №5 C 3 6 0 mm 百枚	16,480	19,120	1553	1553									
4-900-20	定量濾紙 №5 C 5 0 0 mm 百枚	28,330	32,870	1553	1553									
4-900-21	定量濾紙 №5 C 4 8 5 × 5 6 0 百枚	30,750	35,670	1553	1553									
4-901-07	定性濾紙 №6 5 5 mm 1 0 0 枚	950	1,110	1553	1553									
4-901-09	定性濾紙 №6 7 0 mm 1 0 0 枚	1,220	1,420	1553	1553									
4-901-10	定性濾紙 №6 9 0 mm 1 0 0 枚	1,400	1,630	1553	1553									
4-901-11	定性濾紙 №6 1 1 0 mm 1 0 0 枚	1,700	1,980	1553	1553									
4-901-12	定性濾紙 №6 1 2 5 mm 1 0 0 枚	2,300	2,670	1553	1553									
4-901-13	定性濾紙 №6 1 5 0 mm 1 0 0 枚	3,200	3,720	1553	1553									
4-901-14	定性濾紙 №6 1 8 5 mm 1 0 0 枚	4,870	5,650	1553	1553									
4-901-15	定性濾紙 №6 2 4 0 mm 1 0 0 枚	7,570	8,790	1553	1553									
4-902-07	定性濾紙 №7 5 5 mm 1 0 0 枚	960	1,120	1553	1553									
4-902-09	定性濾紙 №7 7 0 mm 1 0 0 枚	1,210	1,410	1553	1553									
4-902-10	定性濾紙 №7 9 0 mm 1 0 0 枚	1,380	1,610	1553	1553									
4-902-11	定性濾紙 №7 1 1 0 mm 1 0 0 枚	1,750	2,030	1553	1553									
4-902-12	定性濾紙 №7 1 2 5 mm 1 0 0 枚	2,260	2,630	1553	1553									
4-902-13	定性濾紙 №7 1 5 0 mm 1 0 0 枚	3,170	3,680	1553	1553									
4-902-14	定性濾紙 №7 1 8 5 mm 1 0 0 枚	4,790	5,560	1553	1553									
4-903-02	定性濾紙 №1 4 5 mm 1 0 0 枚	250	290	1552	1552	992								
4-903-03	定性濾紙 №1 4 7 mm 1 0 0 枚	250	290	1552	1552	992								
4-903-05	定性濾紙 №1 5 5 mm 1 0 0 枚	320	380	1552	1552	992								
4-903-06	定性濾紙 №1 7 0 mm 1 0 0 枚	420	490	1552	1552	992								
4-903-10	定性濾紙 №1 9 0 mm 1 0 0 枚	470	550	1552	1552	992								
4-903-11	定性濾紙 №1 1 0 0	640	750	1552	1552	992								
4-903-12	定性濾紙 №1 1 1 0 mm 1 0 0 枚	630	740	1552	1552	992								
4-903-13	定性濾紙 №1 1 2 5 mm 1 0 0 枚	720	840	1552	1552	992								
4-903-14	定性濾紙 №1 1 5 0 mm 1 0 0 枚	990	1,150	1552	1552	992								
4-903-16	定性濾紙 №1 1 8 5 mm 1 0 0 枚	1,540	1,790	1552	1552	992								
4-903-19	定性濾紙 №1 2 4 0 mm 1 0 0 枚	2,180	2,530	1552	1552	992								
4-903-20	定性濾紙 №1 2 8 5 mm 1 0 0 枚	3,300	3,830	1552	1552	992								
4-903-21	定性濾紙 №1 3 0 0 mm 1 0 0 枚	3,740	4,340	1552	1552	992								
4-903-22	定性濾紙 №1 3 3 0 mm 1 0 0 枚	4,400	5,110	1552	1552	992								
4-903-23	定性濾紙 №1 3 6 0 mm 1 0 0 枚	5,080	5,900	1552	1552	992								
4-903-24	定性濾紙 №1 4 0 0 mm 1 0 0 枚	5,490	6,370	1552	1552	992								
4-903-25	定性濾紙 №1 5 0 0 mm 1 0 0 枚	8,370	9,710	1552	1552	992								
4-903-26	定性濾紙 №1 6 0 0 mm 1 0 0 枚	11,780	13,670	1552	1552	992								
4-903-27	定性濾紙 №1 4 8 5 × 5 6 0 百枚	9,770	11,340	1552	1552	992								
4-903-28	定性濾紙 №1 6 0 0 × 6 0 0 百枚	11,780	13,670	1552	1552	992								
4-904-01	定性濾紙 №2 4 0 mm 1 0 0 枚	300	350	1552	1552	992								
4-904-02	定性濾紙 №2 4 5 mm 1 0 0 枚	300	350	1552	1552	992								
4-904-03	定性濾紙 №2 4 7 mm 1 0 0 枚	300	350	1552	1552	992								
4-904-04	定性濾紙 №2 5 0 mm 1 0 0 枚	300	350	1552	1552	992								
4-904-05	定性濾紙 №2 5 5 mm 1 0 0 枚	370	430	1552	1552	992								
4-904-06	定性濾紙 №2 7 0 mm 1 0 0 枚	440	520	1552	1552	992								
4-904-07	定性濾紙 №2 8 0 mm 1 0 0 枚	580	680	1552	1552	992								
4-904-08	定性濾紙 №2 8 4 mm 1 0 0 枚	580	680	1552	1552	992								
4-904-09	定性濾紙 №2 8 5 mm 1 0 0 枚	580	680	1552	1552	992								
4-904-10	定性濾紙 №2 9 0 mm 1 0 0 枚	580	680	1552	1552	992								
4-904-11	定性濾紙 №2 1 0 0	690	810	1552	1552	992								
4-904-12	定性濾紙 №2 1 1 0 mm 1 0 0 枚	670	780	1552	1552	992								
4-904-13	定性濾紙 №2 1 2 5 mm 1 0 0 枚	870	1,010	1552	1552	992								
4-904-14	定性濾紙 №2 1 5 0 mm 1 0 0 枚	1,220	1,420	1552	1552	992								
4-904-15	定性濾紙 №2 1 6 0 mm 1 0 0 枚	1,920	2,230	1552	1552	992								
4-904-16	定性濾紙 №2 1 8 5 mm 1 0 0 枚	1,870	2,170	1552	1552	992								
4-904-17	定性濾紙 №2 2 0 0 mm 1 0 0 枚	2,600	3,020	1552	1552	992								
4-904-18	定性濾紙 №2 2 2 5 mm 1 0 0 枚	2,600	3,020	1552	1552	992								
4-904-19	定性濾紙 №2 2 4 0 mm 1 0 0 枚	2,520	2,930	1552	1552	992								
4-904-20	定性濾紙 №2 2 8 5 mm 1 0 0 枚	3,520	4,090	1552	1552	992								
4-904-21	定性濾紙 №2 3 0 0 mm 1 0 0 枚	3,970	4,610	1552	1552	992								
4-904-22	定性濾紙 №2 3 3 0 mm 1 0 0 枚	4,830	5,610	1552	1552	992								
4-904-23	定性濾紙 №2 3 6 0 mm 1 0 0 枚	5,720	6,640	1552	1552	992								
4-904-24	定性濾紙 №2 4 0 0 mm 1 0 0 枚	6,070	7,050	1552	1552	992								
4-904-25	定性濾紙 №2 5 0 0 mm 1 0 0 枚	9,190	10,670	1552	1552	992								
4-904-26	定性濾紙 №2 6 0 0 mm 1 0 0 枚	13,550	15,720	1552	1552	992								
4-904-27	定性濾紙 №2 4 8 5 × 5 6 0 百枚	11,740	13,620	1552	1552	992								
4-904-28	定性濾紙 №2 6 0 0 × 6 0 0 百枚	13,550	15,720	1552	1552	992								
4-905-05	定性濾紙 №1 0 1 5 5 mm 百枚	550	640	1552	1552	992								
4-905-06	定性濾紙 №1 0 1 7 0 mm 百枚	740	860	1552	1552	992								
4-905-10	定性濾紙 №1 0 1 9 0 mm 百枚	870	1,010	1552	1552	992								
4-905-12	定性濾紙 №1 0 1 1 0 0 mm 百枚	950	1,110	1552	1552	992								
4-905-13	定性濾紙 №1 0 1 1 2 5 mm 百枚	1,230	1,430	1552	1552	992								
4-905-14	定性濾紙 №1 0 1 1 5 0 mm 百枚	1,840	2,140	1552	1552	992								
4-905-16	定性濾紙 №1 0 1 1 8 5 mm 百枚	2,630	3,060	1552	1552	992								
4-905-19	定性濾紙 №1 0 1 2 4 0 mm 百枚	3,490	4,050	1552	1552	992								
4-905-20	定性濾紙 №1 0 1 2 8 5 mm 百枚	4,630	5,380	1552	1552	992								
4-905-21	定性濾紙 №1 0 1 3 0 0 mm 百枚	5,490	6,370	1552	1552	992								
4-905-22	定性濾紙 №1 0 1 3 3 0 mm 百枚	6,170	7,160	1552	1552	992								
4-905-24	定性濾紙 №1 0 1 4 0 0 mm 百枚	8,370	9,710	1552	1552	992								
4-905-26	定性濾紙 №1 0 1 6 0 0 mm 百枚	16,480	19,120	1552	1552	992								
4-905-28	定性濾紙 №1 0 1 6 0 0 × 6 0 0 百枚	16,480	19,120	1552	1552	992								
4-906-05	定性濾紙 №1 3 1 5 5 mm 百枚	600	700	1552	1552	992								



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビーイ ングパンフ 頁
4-906-06	定性濾紙 №131 70mm 百枚	800	930	1552	1552	992								
4-906-10	定性濾紙 №131 90mm 百枚	940	1,100	1552	1552	992								
4-906-12	定性濾紙 №131 110mm 百枚	1,030	1,200	1552	1552	992								
4-906-13	定性濾紙 №131 125mm 百枚	1,330	1,550	1552	1552	992								
4-906-14	定性濾紙 №131 150mm 百枚	1,990	2,310	1552	1552	992								
4-906-16	定性濾紙 №131 185mm 百枚	2,840	3,300	1552	1552	992								
4-906-19	定性濾紙 №131 240mm 百枚	3,770	4,380	1552	1552	992								
4-906-20	定性濾紙 №131 285mm 百枚	5,000	5,800	1552	1552	992								
4-906-21	定性濾紙 №131 300mm 百枚	5,930	6,880	1552	1552	992								
4-906-22	定性濾紙 №131 330mm 百枚	6,660	7,730	1552	1552	992								
4-906-24	定性濾紙 №131 400mm 百枚	9,040	10,490	1552	1552	992								
4-906-25	定性濾紙 №131 500mm 百枚	14,230	16,510	1552	1552	992								
4-906-26	定性濾紙 №131 600mm 百枚	17,800	20,650	1552	1552	992								
4-906-28	定性濾紙 №131 600×600 百枚	17,800	20,650	1552	1552	992								
4-907-01	ガラス濾紙 PG-45 2.5 1.0 0枚	17,600	20,420	1554	1554									
4-907-02	ガラス濾紙 PG-45 1.10 5.0 0枚	32,800	38,050	1554	1554									
4-907-03	ガラス濾紙 PG-60 2.5 1.0 0枚	33,660	39,050	1554	1554									
4-907-04	ガラス濾紙 PG-60 1.10 5.0 0枚	52,800	61,250	1554	1554									
4-908-01	ガラス濾紙 GA-55 2.1 1.0 0枚	970	1,130	1555	1555									
4-908-02	ガラス濾紙 GA-55 2.5 1.0 0枚	970	1,130	1555	1555									
4-908-03	ガラス濾紙 GA-55 3.7 1.0 0枚	1,530	1,780	1555	1555									
4-908-04	ガラス濾紙 GA-55 4.5 1.0 0枚	1,710	1,990	1555	1555									
4-908-05	ガラス濾紙 GA-55 4.7 1.0 0枚	1,710	1,990	1555	1555									
4-908-06	ガラス濾紙 GA-55 5.5 1.0 0枚	2,270	2,640	1555	1555									
4-908-07	ガラス濾紙 GA-55 7.0 1.0 0枚	2,840	3,300	1555	1555									
4-908-08	ガラス濾紙 GA-55 9.0 1.0 0枚	3,750	4,350	1555	1555									
4-908-09	ガラス濾紙 GA-55 1.10 1.0 0枚	5,260	6,110	1555	1555									
4-908-10	ガラス濾紙 GA-55 1.25 1.0 0枚	6,570	7,630	1555	1555									
4-908-11	ガラス濾紙 GA-55 1.50 1.0 0枚	9,440	10,960	1555	1555									
4-908-12	ガラス濾紙 GA-55 □300 1.0 0枚	3,760	4,370	1555	1555									
4-908-13	ガラス濾紙 GA-100 2.1	1,290	1,500	1555	1555									
4-908-14	ガラス濾紙 GA-100 2.4	1,460	1,700	1555	1555									
4-908-15	ガラス濾紙 GA-100 2.5	1,460	1,700	1555	1555									
4-908-16	ガラス濾紙 GA-100 2.6	1,600	1,860	1555	1555									
4-908-17	ガラス濾紙 GA-100 3.7	2,250	2,610	1555	1555									
4-908-18	ガラス濾紙 GA-100 4.5	2,450	2,850	1555	1555									
4-908-19	ガラス濾紙 GA-100 4.7	2,450	2,850	1555	1555									
4-908-20	ガラス濾紙 GA-100 5.5	2,890	3,360	1555	1555									
4-908-21	ガラス濾紙 GA-100 6.0	2,660	3,090	1555	1555									
4-908-22	ガラス濾紙 GA-100 7.0	3,200	3,720	1555	1555									
4-908-23	ガラス濾紙 GA-100 9.0	3,890	4,520	1555	1555									
4-908-24	ガラス濾紙 GA-100 1.10	5,750	6,670	1555	1555									
4-908-25	ガラス濾紙 GA-100 1.25	7,020	8,150	1555	1555									
4-908-26	ガラス濾紙 GA-100 1.50	9,570	11,110	1555	1555									
4-908-27	ガラス濾紙 GA-100 300×300	3,840	4,460	1555	1555									
4-908-28	ガラス濾紙 GA-200 2.1 5.0 0枚	980	1,140	1555	1555									
4-908-29	ガラス濾紙 GA-200 2.4 5.0 0枚	1,150	1,340	1555	1555									
4-908-30	ガラス濾紙 GA-200 2.5 5.0 0枚	1,150	1,340	1555	1555									
4-908-31	ガラス濾紙 GA-200 2.6 5.0 0枚	1,200	1,400	1555	1555									
4-908-32	ガラス濾紙 GA-200 3.7 5.0 0枚	1,770	2,060	1555	1555									
4-908-33	ガラス濾紙 GA-200 4.5 5.0 0枚	1,920	2,230	1555	1555									
4-908-34	ガラス濾紙 GA-200 4.7 5.0 0枚	1,920	2,230	1555	1555									
4-908-35	ガラス濾紙 GA-200 5.5 5.0 0枚	2,570	2,990	1555	1555									
4-908-36	ガラス濾紙 GA-200 7.0 5.0 0枚	3,710	4,310	1555	1555									
4-908-37	ガラス濾紙 GA-200 9.0 5.0 0枚	4,810	5,580	1555	1555									
4-908-38	ガラス濾紙 GA-200 1.10 5.0 0枚	6,400	7,430	1555	1555									
4-908-39	ガラス濾紙 GA-200 1.25 5.0 0枚	8,810	10,220	1555	1555									
4-908-40	ガラス濾紙 GA-200 1.50	11,990	13,910	1555	1555									
4-908-41	ガラス濾紙 GA-200 □300 1.0 0枚	9,610	11,150	1555	1555									
4-908-42	ガラス濾紙 GB-100R 2.1	3,220	3,740	1555	1555									
4-908-43	ガラス濾紙 GB-100R 2.5	3,460	4,020	1555	1555									
4-908-44	ガラス濾紙 GB-100R 3.4	4,880	5,670	1555	1555									
4-908-45	ガラス濾紙 GB-100R 3.7	5,900	6,850	1555	1555									
4-908-46	ガラス濾紙 GB-100R 4.5	6,360	7,380	1555	1555									
4-908-47	ガラス濾紙 GB-100R 4.7	6,360	7,380	1555	1555									
4-908-48	ガラス濾紙 GB-100R 5.5	8,360	9,700	1555	1555									
4-908-49	ガラス濾紙 GB-100R 9.0	16,180	18,770	1555	1555									
4-908-50	ガラス濾紙 GB-100R 1.10	22,060	25,590	1555	1555									
4-908-51	ガラス濾紙 GB-100R 2.03×2.54	37,740	43,780	1555	1555									
4-908-52	ガラス濾紙 GB-140 2.5 1.0 0枚	2,200	2,560	1555	1555									
4-908-53	ガラス濾紙 GB-140 4.7 1.0 0枚	3,770	4,380	1555	1555									
4-908-54	ガラス濾紙 GB-140 5.5 1.0 0枚	5,040	5,850	1555	1555									
4-908-55	ガラス濾紙 GB-140 7.0 1.0 0枚	7,180	8,330	1555	1555									
4-908-56	ガラス濾紙 GB-140 9.0 1.0 0枚	9,380	10,890	1555	1555									
4-908-57	ガラス濾紙 GB-140 1.10 百枚	12,520	14,530	1555	1555									
4-908-58	ガラス濾紙 GB-140 1.50 百枚	23,370	27,110	1555	1555									
4-908-59	ガラス濾紙 GB-140 □300 1.0 0枚	9,420	10,930	1555	1555									
4-908-60	ガラス濾紙 GC-50 2.5 1.0 0枚	1,970	2,290	1555	1555									
4-908-61	ガラス濾紙 GC-50 4.7 1.0 0枚	3,560	4,130	1555	1555									
4-908-62	ガラス濾紙 GC-50 5.5 1.0 0枚	4,720	5,480	1555	1555									
4-908-63	ガラス濾紙 GC-50 7.0 1.0 0枚	5,920	6,870	1555	1555									
4-908-64	ガラス濾紙 GC-50 9.0 1.0 0枚	7,890	9,160	1555	1555									
4-908-65	ガラス濾紙 GC-50 1.10 1.0 0枚	11,040	12,810	1555	1555									
4-908-66	ガラス濾紙 GC-50 1.25 1.0 0枚	13,800	16,010	1555	1555									
4-908-67	ガラス濾紙 GC-50 1.50 1.0 0枚	19,720	22,880	1555	1555									
4-908-68	ガラス濾紙 GC-50 2.93	35,030	40,640	1555	1555									
4-908-69	ガラス濾紙 GC-50 □300 1.0 0枚	7,890	9,160	1555	1555									
4-908-70	ガラス濾紙 GC-90 4.7 1.0 0枚	3,980	4,620	1555	1555									
4-908-71	ガラス濾紙 GC-90 5.5 1.0 0枚	5,230	6,070	1555	1555									
4-908-72	ガラス濾紙 GC-90 7.0 1.0 0枚	7,690	8,930	1555	1555									
4-908-73	ガラス濾紙 GC-90 9.0 1.0 0枚	10,120	11,740	1555	1555									
4-908-74	ガラス濾紙 GC-90 □300 1.0 0枚	9,240	10,720	1555	1555									
4-908-75	ガラス濾紙 GD-120 5.5 5.0 0枚	2,180	2,530	1555	1555									
4-908-76	ガラス濾紙 GD-120 □300 1.0 0枚	5,750	6,670	1555	1555									
4-908-77	ガラス濾紙 GF-75 2.5 1.0 0枚	3,830	4,450	1555	1555									
4-908-78	ガラス濾紙 GF-75 4.5 1.0 0枚	6,870	7,970	1555	1555									
4-908-79	ガラス濾紙 GF-75 4.7 1.0 0枚	6,870	7,970	1555	1555									
4-908-80	ガラス濾紙 GF-75 5.5 1.0 0枚	9,090	10,550	1555	1555									
4-908-81	ガラス濾紙 GF-75 7.0 1.0 0枚	11,370	13,190	1555	1555									
4-908-82	ガラス濾紙 GF-75 9.0 1.0 0枚	15,180	17,610	1555	1555									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-908-83	ガラス濾紙 GF-75 110 100枚	21,240	24,640	1555	1555									
4-908-84	ガラス濾紙 GF-75 150 100枚	37,890	43,960	1555	1555									
4-908-85	ガラス濾紙 GF-75 □300 10枚	15,180	17,610	1555	1555									
4-908-86	ガラス濾紙 GS-25 25 100枚	2,200	2,560	1555	1555									
4-908-87	ガラス濾紙 GS-25 37 100枚	3,430	3,980	1555	1555									
4-908-88	ガラス濾紙 GS-25 45 100枚	3,690	4,290	1555	1555									
4-908-89	ガラス濾紙 GS-25 47 100枚	3,690	4,290	1555	1555									
4-908-90	ガラス濾紙 GS-25 55 100枚	4,930	5,720	1555	1555									
4-908-91	ガラス濾紙 GS-25 70 100枚	7,120	8,260	1555	1555									
4-908-92	ガラス濾紙 GS-25 90 100枚	9,480	11,000	1555	1555									
4-908-93	ガラス濾紙 GS-25 110 100枚	13,040	15,130	1555	1555									
4-908-94	ガラス濾紙 GS-25 125 100枚	16,940	19,660	1555	1555									
4-908-95	ガラス濾紙 GS-25 150 100枚	22,990	26,670	1555	1555									
4-908-96	ガラス濾紙 GS-25 □300 10枚	9,440	10,960	1555	1555									
4-908-97	ガラス濾紙 DP-70 47 50枚	2,020	2,350	1555	1555									
4-908-98	ガラス濾紙 DP-70 90 50枚	5,050	5,860	1555	1555									
4-909-01	メンブレンフィルタ A080D047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-02	メンブレンフィルタ A080C047F 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-03	メンブレンフィルタ A045D047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-04	M, フィルタ A080D047Y 200枚	20,240	23,480	1561	1561									
4-909-05	M, フィルタ A080D047Y 200枚	24,200	28,080	1561	1561									
4-909-06	M, フィルタ A045D047Y 200枚	20,240	23,480	1561	1561									
4-909-07	M, フィルタ A045D047Y 200枚	24,200	28,080	1561	1561									
4-909-08	メンブレンフィルタ A080F047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-09	メンブレンフィルタ A045F047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-10	メンブレンフィルタ A045M047A 百枚	12,100	14,040	1561	1561									
4-909-11	メンブレンフィルタ A080H047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-12	メンブレンフィルタ A080R047A 百枚	12,100	14,040	1561	1561									
4-909-13	メンブレンフィルタ A045H047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-14	メンブレンフィルタ A045H047W 千枚	101,200	117,400	1561	1561									
4-909-15	メンブレンフィルタ A045R047A 百枚	12,100	14,040	1561	1561									
4-909-16	メンブレンフィルタ A045R047W 千枚	121,000	140,360	1561	1561									
4-909-17	メンブレンフィルタ A045W047A 百枚	13,200	15,320	1561	1561									
4-909-18	メンブレンフィルタ A045G047J 百枚	19,800	22,970	1561	1561									
4-909-23	メンブレンフィルタ A080N047A 百枚	11,550	13,400	1561	1561									
4-909-24	メンブレンフィルタ A045N047A 百枚	11,550	13,400	1561	1561									
4-909-25	メンブレンフィルタ A100B047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-26	メンブレンフィルタ A080B025A 百枚	7,480	8,680	1561	1561									
4-909-27	メンブレンフィルタ A080P025A 百枚	9,020	10,470	1561	1561									
4-909-28	メンブレンフィルタ A080B047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-29	メンブレンフィルタ A080P047A 百枚	12,100	14,040	1561	1561									
4-909-30	メンブレンフィルタ A080V047A 百枚	13,200	15,320	1561	1561									
4-909-31	メンブレンフィルタ A045B025A 百枚	7,480	8,680	1561	1561									
4-909-32	メンブレンフィルタ A080V025A 百枚	9,900	11,490	1561	1561									
4-909-33	メンブレンフィルタ A045B047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-34	M, フィルタ A045B047X 500枚	50,600	58,700	1561	1561									
4-909-35	メンブレンフィルタ A045P047A 百枚	12,100	14,040	1561	1561									
4-909-36	メンブレンフィルタ A020B047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-37	メンブレンフィルタ A080X025A 百枚	7,480	8,680	1561	1561									
4-909-38	メンブレンフィルタ A080X047A 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-39	メンブレンフィルタ A080X025B 百枚	7,480	8,680	1561	1561									
4-909-40	メンブレンフィルタ A080X047B 百枚	10,120	11,740	1561	1561									
4-909-41	メンブレンフィルタ C045G047A 百枚	17,600	20,420	1561	1561									
4-909-42	メンブレンフィルタ C020G047A 百枚	17,600	20,420	1561	1561									
4-910-02	メンブレンフィルタ H010A025A 百枚	19,580	20,760	1563	1563									
4-910-03	メンブレンフィルタ H010A047A 百枚	26,400	27,990	1563	1563									
4-910-04	M, フィルタ H010A090C 25枚	19,140	20,290	1563	1563									
4-911-02	メンブレンフィルタ H020A025A 百枚	19,580	20,760	1563	1563									
4-911-03	メンブレンフィルタ H020A047A 百枚	26,400	27,990	1563	1563									
4-911-04	M, フィルタ H020A090C 25枚	19,140	20,290	1563	1563									
4-911-06	M, フィルタ H020A293D 10枚	55,000	58,300	1563	1563									
4-912-02	メンブレンフィルタ H050A025A 百枚	19,580	20,760	1563	1563									
4-912-03	メンブレンフィルタ H050A047A 百枚	26,400	27,990	1563	1563									
4-912-04	M, フィルタ H050A090C 25枚	19,140	20,290	1563	1563									
4-912-05	M, フィルタ H050A142C 25枚	39,600	41,980	1563	1563									
4-912-06	M, フィルタ H050A293D 10枚	55,000	58,300	1563	1563									
4-913-01	メンブレンフィルタ H100A013A 百枚	15,840	16,800	1563	1563									
4-913-02	メンブレンフィルタ H100A025A 百枚	19,580	20,760	1563	1563									
4-913-03	メンブレンフィルタ H100A047A 百枚	26,400	27,990	1563	1563									
4-913-04	M, フィルタ H100A090C 25枚	19,140	20,290	1563	1563									
4-913-05	M, フィルタ H100A142C 25枚	39,600	41,980	1563	1563									
4-913-06	メンブレンフィルタ H100A293D 10枚	55,000	58,300	1563	1563									
4-914-01	メンブレンフィルタ C020A013A 百枚	9,860	11,440	1562	1562									
4-914-02	メンブレンフィルタ C020A025A 百枚	11,440	13,280	1562	1562									
4-914-03	メンブレンフィルタ C020A047A 百枚	15,490	17,970	1562	1562									
4-914-04	M, フィルタ C020A090C 25枚	12,100	14,040	1562	1562									
4-914-05	M, フィルタ C020A142C 25枚	21,120	24,500	1562	1562									
4-914-06	M, フィルタ C020A293C 25枚	48,400	56,150	1562	1562									
4-915-01	メンブレンフィルタ C045A013A 百枚	9,860	11,440	1562	1562									
4-915-02	メンブレンフィルタ C045A025A 百枚	11,440	13,280	1562	1562									
4-915-03	メンブレンフィルタ C045A047A 百枚	15,490	17,970	1562	1562									
4-915-04	M, フィルタ C045A090C 25枚	12,100	14,040	1562	1562									
4-915-05	M, フィルタ C045A142C 25枚	21,120	24,500	1562	1562									
4-915-06	M, フィルタ C045A293C 25枚	48,400	56,150	1562	1562									
4-915-07	M, フィルタ C045A293H 25枚	48,400	56,150	1562	1562									
4-916-02	メンブレンフィルタ C080A025A 百枚	11,440	13,280	1562	1562									
4-916-03	メンブレンフィルタ C080A047A 百枚	15,490	17,970	1562	1562									
4-916-04	M, フィルタ C080A090C 25枚	12,100	14,040	1562	1562									
4-916-05	M, フィルタ C080A142C 25枚	21,120	24,500	1562	1562									
4-916-06	M, フィルタ C080A293C 25枚	48,400	56,150	1562	1562									
4-917-02	メンブレンフィルタ C300A025A 百枚	11,440	13,280	1562	1562									
4-917-03	メンブレンフィルタ C300A047A 百枚	15,490	17,970	1562	1562									
4-917-04	M, フィルタ C300A090C 25枚	12,100	14,040	1562	1562									
4-917-05	M, フィルタ C300A142C 25枚	21,120	24,500	1562	1562									
5-001-01	アイボーイ 細口びん 50mL	55	60	1720	1720			141						
5-001-02	アイボーイ 細口びん 100mL	65	75	1720	1720			141					12	
5-001-03	アイボーイ 細口びん 250mL	90	105	1720	1720			141					12	
5-001-04	アイボーイ 細口びん 500mL	160	190	1720	1720			141					12	
5-001-05	アイボーイ 細口びん 1L	230	260	1720	1720			141						
5-001-16	アイボーイ細口びん 2L	510	590	1720	1720			141						

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
5-001-31	アイボーイ細口 滅菌済 50ml	160	170	1720	1720		141			102				
5-001-32	アイボーイ細口 滅菌済 100ml	170	180	1720	1720		141			102				
5-001-33	アイボーイ細口 滅菌済 250ml	220	240	1720	1720		141			102				
5-001-34	アイボーイ細口 滅菌済 500ml	340	370	1720	1720		141			102				
5-001-51	アイボーイ細口びん 50ml 100入	4,950	5,350	1720	1720	988								
5-001-52	アイボーイ細口びん 100ml 100入	5,850	6,550	1720	1720	988								
5-001-53	アイボーイ細口びん 250ml 100入	8,100	9,100	1720	1720	988								
5-001-54	アイボーイ細口びん 500ml 50入	7,200	8,250	1720	1720	988								
5-001-55	アイボーイ細口びん 1L 20入	4,100	4,600	1720	1720	988								
5-001-66	アイボーイ細口びん 2L 20本入	9,200	10,600	1720	1720	988								
5-002-01	アイボーイ 広口びん 50mL	55	60	1720	1720		141							
5-002-02	アイボーイ 広口びん100mL	80	90	1720	1720		141						12	
5-002-03	アイボーイ 広口びん 250mL	100	115	1720	1720		141						12	
5-002-04	アイボーイ 広口びん 500mL	170	200	1720	1720		141						12	
5-002-05	アイボーイ 広口びん 1L	260	290	1720	1720		141							
5-002-06	アイボーイ 広口びん 2L	550	640	1720	1720		141							
5-002-31	アイボーイ広口 滅菌済 50ml	160	170	1720	1720		141			102				
5-002-32	アイボーイ広口 滅菌済 100ml	170	190	1720	1720		141			102				
5-002-33	アイボーイ広口 滅菌済 250ml	230	250	1720	1720		141			102				
5-002-34	アイボーイ広口 滅菌済 500ml	350	380	1720	1720		141			102				
5-002-51	アイボーイ広口びん 50ml 100入	4,950	5,550	1720	1720	988								
5-002-52	アイボーイ広口びん 100ml 100入	7,200	8,300	1720	1720	988								
5-002-53	アイボーイ広口びん 250ml 100入	8,700	9,900	1720	1720	988								
5-002-54	アイボーイ広口びん 500ml 50入	7,650	8,800	1720	1720	988								
5-002-55	アイボーイ広口びん 1L 20入	4,680	5,200	1720	1720	988								
5-002-56	アイボーイ広口びん 2L 20入	9,900	11,500	1720	1720	988								
5-003-01	アイボーイ 角瓶 50mL	85	90	1746	1746									
5-003-02	アイボーイ 角瓶 100mL	110	120	1746	1746									
5-003-03	アイボーイ 角瓶 250mL	160	175	1746	1746									
5-003-04	アイボーイ 角瓶 500mL	280	310	1746	1746									
5-003-05	アイボーイ 角瓶 1L	360	400	1746	1746									
5-003-51	アイボーイ角瓶 50ml 100入	7,650	8,220	1746	1746									
5-003-52	アイボーイ角瓶 100ml 100入	9,900	10,700	1746	1746									
5-003-53	アイボーイ角瓶 250ml 100入	14,400	15,600	1746	1746									
5-003-54	アイボーイ角瓶 500ml 50入	12,600	14,000	1746	1746									
5-003-55	アイボーイ角瓶 1L 20入	6,500	7,180	1746	1746									
5-026-02	広口T型瓶 500mL バックシン付き	230	260	1779	1779									
5-026-03	広口T型瓶 1L バックシン付き	310	350	1779	1779									
5-026-04	広口T型瓶 2L バックシン付き	740	830	1779	1779									
5-026-52	広口T型瓶ケース販売500ml 50本入	10,400	11,600	1779	1779									
5-026-53	広口T型瓶ケース販売 1L 50本入	14,000	15,600	1779	1779									
5-026-54	広口T型瓶ケース販売 2L 20本入	13,500	15,000	1779	1779									
5-031-01	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 100mL	120	140	1779	1779									
5-031-02	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 250mL	150	170	1779	1779									
5-031-03	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 500mL	190	210	1779	1779									
5-031-04	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 1L	340	380	1779	1779									
5-031-51	広口瓶 ケース販売 100ml 488本入	54,500	59,900	1779	1779									
5-031-52	広口瓶 ケース販売 250ml 189本入	26,300	28,900	1779	1779									
5-031-53	広口瓶 ケース販売 500ml 100本入	17,600	19,300	1779	1779									
5-031-54	広口瓶 ケース販売 1L 52本入	16,400	18,100	1779	1779									
5-033-01	B B型広口瓶 (ポリエチレン製) 20L	3,100	3,410	1753	1753									
5-033-02	B B型広口活栓付瓶 20L	4,200	4,620	1753	1753									
5-037-01	角型瓶 白 (ノズル付) 5L	1,000	1,100	1751	1751		399							
5-037-02	角型瓶 白 (ノズル付) 10L	1,350	1,490	1751	1751		399							
5-037-03	角型瓶 白 (ノズル付) 20L	1,950	2,150	1043	1043		182							
5-040-01	角型手提瓶 (ポリエチレン製) 10L	1,800	1,980	1753	1753									
5-063-11	バックテナーM バックテナー200	200	220	1780	1780									
5-063-12	バックテナーM バックテナー500	270	300	1780	1780									
5-063-13	バックテナーM バックテナー1000	330	370	1780	1780									
5-066-12	スチロール角型ケース 12型 5入	3,600	3,970	1786	1786									
5-066-14	スチロール角型ケース 14型 3入	3,800	4,190	1786	1786									
5-066-15	スチロール角型ケース 15型 3入	4,350	4,790	1786	1786									
5-066-18	スチロール角型ケース18型 10入	3,500	3,850	1786	1786									
5-066-19	スチロール角形ケース 19型 10入	5,700	6,270	1786	1786									
5-066-33	スチロール角型ケース 13型 5入	4,800	5,280	1786	1786									
5-083-01	スポイトボトル 30mL	80	90	1806	1806									
5-083-02	スポイトボトル 50mL	90	100	1806	1806									
5-083-03	スポイトボトル 100mL	100	110	1806	1806									
5-083-04	スポイトボトル 200ml	130	140	1806	1806									
5-083-05	スポイトボトル 300ml	170	190	1806	1806									
5-083-06	スポイトボトル 500ml	190	210	1806	1806									
5-1010-01	シリコンオイル SRX310 1kg	13,000	14,300	2309	2309									
5-1010-02	シリコンオイル SRX310 18kg	223,000	246,000	2309	2309									
5-235-01	ケールボックス F-5	450	500	1450	1450	141	143							
5-235-02	ケールボックス F-8	500	550	1450	1450	141	143							
5-235-03	ケールボックス F-11	710	780	1450	1450	141	143							
5-3004-01	ケックジョイントクリップ KCM14N	9,200	10,500	2071	2071									
5-3004-02	ケックジョイントクリップ KCM19N	9,400	10,800	2071	2071									
5-3004-03	ケックジョイントクリップ KCM24N	10,100	11,600	2071	2071									
5-3004-04	ケックジョイントクリップ KCM29N	11,000	12,600	2071	2071									
5-3252-21	凍結粉砕機 HTPH-01	248,000	249,000	271	271									
5-3269-01	水平旋回ふらい SKH-01	259,000	272,000	303	303									
5-327-02	ポリロック 20A	1,200	1,320	1761	1761									
5-327-03	ポリロック 25A	1,400	1,540	1761	1761									
5-3329-02	ポットミキサー PM-01	89,200	89,700	314	314									
5-3329-11	ミキサー用容器 PM-01P	16,700	25,000	314	314									
5-3416-03	ナイロンボール φ20mm	21,000	24,000	292	292									
5-3416-11	ナイロンボール φ11mm	82,000	90,000	292	292									
5-3416-12	ナイロンボール φ15mm	30,000	33,000	292	292									
5-3416-14	ナイロンボール φ25mm	15,000	17,000	292	292									
5-4006-11	タイゴンLMT-55 SCFJ00003	4,640	5,250	2161	2161									
5-4006-12	タイゴンLMT-55 SCFJ00004	6,680	7,600	2161	2161									
5-4006-13	タイゴンLMT-55 SCFJ00006	7,800	8,850	2161	2161									
5-4006-14	タイゴンLMT-55 SCFJ00009	8,270	9,300	2161	2161									
5-4006-15	タイゴンLMT-55 SCFJ00013	8,660	9,800	2161	2161									
5-4006-16	タイゴンLMT-55 SCFJ00019	13,800	15,500	2161	2161									
5-4006-17	タイゴンLMT-55 SCFJ00023	15,900	17,900	2161	2161									
5-4006-18	タイゴンLMT-55 SCFJ00028	19,200	21,600	2161	2161									
5-4006-19	タイゴンLMT-55 SCFJ00033	23,400	26,300	2161	2161									
5-4009-01	エアフレックスチューブ 6X26 2m	950	1,140	2172	2172									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
5-4009-02	エアロフレックスチューブ10X30 2m	1,150	1,380	2172	2172									
5-4009-03	エアロフレックスチューブ13X33 2m	1,300	1,560	2172	2172									
5-4009-04	エアロフレックスチューブ16X36 2m	1,350	1,620	2172	2172									
5-4009-05	エアロフレックスチューブ19X39 2m	1,550	1,860	2172	2172									
5-4009-06	エアロフレックスチューブ22X42 2m	1,600	1,920	2172	2172									
5-4009-07	エアロフレックスチューブ25X45 2m	1,750	2,100	2172	2172									
5-4009-08	エアロフレックスチューブ28X48 2m	1,900	2,280	2172	2172									
5-4009-09	エアロフレックスチューブ32X52 2m	2,050	2,460	2172	2172									
5-4009-10	エアロフレックスチューブ35X55 2m	2,200	2,640	2172	2172									
5-4009-11	エアロフレックスチューブ38X58 2m	2,400	2,880	2172	2172									
5-4025-01	セラミックポットミル BP-0	29,500	32,500	286	286									
5-4025-02	セラミックポットミル BP-1	36,000	37,800	286	286									
5-5687-01	フローモニター羽青水用8720-1005	3,300	3,400	2214	2214									
5-5687-02	フローモニター羽黒水用8720-1003	3,100	3,400	2214	2214									
5-5687-03	フローモニター羽赤水用8720-1002	3,100	3,400	2214	2214									
5-5688-01	フローモニター羽青水用8720-2005	3,900	4,300	2214	2214									
5-5688-02	フローモニター羽黒水用8720-2003	3,900	4,300	2214	2214									
5-5688-03	フローモニター羽赤水用8720-2002	3,900	4,300	2214	2214									
5-5721-01	ホモジナイザーセット2ml	4,300	4,900	260	260									
5-5721-02	ホモジナイザーセット5ml	4,700	5,700	260	260									
5-5721-03	ホモジナイザーセット10ml	5,200	6,300	260	260									
5-5721-04	ホモジナイザーセット15ml	6,200	7,500	260	260									
5-5721-05	ホモジナイザーセット30ml	7,900	9,600	260	260									
5-5721-06	ホモジナイザーセット50ml	9,600	11,600	260	260									
61-0085-68	エクセリアE L-25C 3000枚	13,800	14,490	3101	3101									
61-2243-59	BCT127 ステンケーブルタイ 百本	8,950	9,400	3267	3267									
61-2243-60	BCT152 ステンケーブルタイ 百本	9,650	10,200	3267	3267									
61-2243-61	BCT201 ステンケーブルタイ 百本	11,100	11,700	3267	3267									
61-2243-62	BCT266 ステンケーブルタイ 百本	11,700	12,300	3267	3267									
61-2243-63	BCT300 ステンケーブルタイ 百本	11,900	12,500	3267	3267									
61-2243-64	BCT362 ステンケーブルタイ 百本	13,500	14,200	3267	3267									
61-2243-65	BCT521 ステンケーブルタイ 百本	19,000	20,000	3267	3267									
61-2243-66	BCT679 ステンケーブルタイ 百本	24,200	25,400	3267	3267									
61-2243-67	BCT838 ステンケーブルタイ 50本	13,100	13,800	3267	3267									
61-2243-68	BCT127LSUSケーブルタイ 百本	11,000	11,600	3267	3267									
61-2243-69	BCT152Lステンケーブルタイ 百本	11,700	12,300	3267	3267									
61-2243-70	BCT201Lステンケーブルタイ 百本	13,700	14,400	3267	3267									
61-2243-71	BCT266Lステンケーブルタイ 百本	14,300	15,000	3267	3267									
61-2243-72	BCT300Lステンケーブルタイ 百本	15,200	16,000	3267	3267									
61-2243-73	BCT362Lステンケーブルタイ 百本	15,800	16,600	3267	3267									
61-2243-74	BCT521Lステンケーブルタイ 百本	22,200	23,300	3267	3267									
61-2243-75	BCT679Lステンケーブルタイ 百本	28,500	29,900	3267	3267									
61-2243-76	BCT838Lステンケーブルタイ 50本	17,500	18,400	3267	3267									
61-2759-80	TBS9 バッグシラー 9mm	2,490	2,620											
6-132-11	フリーヘッド自在型スタンド ANB型	36,800	61,800	2078	2078		83					238		
6-132-12	交換用ハンドル十字クランプ	22,000	24,500	2078	2078									
61-3247-82	MC2BK オフィスチェア背面メッシュ黒	17,100	21,400											24
61-3510-12	セリオ除菌クロス 30枚/袋×60袋	24,000	24,800										10	
61-4669-32-20	酸素モニターJKO-25ML3 校正書付	90,000	109,000	683	683									
61-4669-33-20	酸素モニターJKO-25MT3 校正書付	90,000	109,000	683	683									
61-4669-34-20	酸素モニターJKO-25SD3 校正書付	95,000	114,000	683	683									
61-4669-35-20	酸素モニターJKO-25LD3 校正書付	106,000	127,000	683	683									
61-4669-37-20	酸素モニターJKO-25WD3 校正書付	108,000	123,000	683	683									
61-5079-56	EX12001G 上皿天びん	334,000	351,000	470	470									
61-5079-57	EX24001G 上皿天びん	345,000	363,000	470	470									
61-5079-58	EX35001G 上皿天びん	409,000	430,000	470	470									
61-5080-38	V22PWE1501T デジタルはかり	30,000	31,500	462	462									
61-5080-39	V22PWE3T デジタルはかり	30,000	31,500	462	462									
61-5080-40	V22PWE6T デジタルはかり	30,000	31,500	462	462									
61-5080-41	V22PWE15T デジタルはかり	30,000	31,500	462	462									
61-5080-42	V31XH202JP デジタルはかり	57,200	60,100					69						
61-5080-43	V31XH2JP デジタルはかり	57,200	60,100					69						
61-5080-44	V31X3JP デジタルはかり	48,800	51,300					69						
61-5080-45	V31X6JP デジタルはかり	51,200	53,800					69						
61-5080-46	V31XW301JP デジタルはかり	53,700	56,400					69						
61-5080-47	V31XW3JP デジタルはかり	53,700	56,400					69						
61-5080-48	V31XW6JP デジタルはかり	53,700	56,400					69						
61-5080-76	C11P9JP エコノミー卓上型台はかり	26,600	28,000	469	469									
61-5080-77	C11P20JPエコノミー卓上型台はかり	26,600	28,000	469	469									
61-5080-78	C11P75JPエコノミー卓上型台はかり	26,600	28,000	469	469									
61-6161-96	13005 直尺 シルバー 15cm	380	400	911	911									
61-6161-97	13013 直尺 シルバー 30cm	770	830	911	911									
61-6161-98	13021 直尺 シルバー 60cm	1,980	2,080	911	911									
61-6161-99	13048 直尺 シルバー 1m	3,850	4,050	911	911									
61-6162-01	13056 直尺 シルバー 1.5m	16,500	17,300	911	911									
61-6162-02	13064 直尺 シルバー 2m	22,000	23,100	911	911									
61-6164-80	19997 デジタルノギス大文字2 300	20,000	21,000	904	904									
61-6164-81	19986 デジタルノギス 大文字450	51,000	60,000	904	904									
61-6164-82	19987 デジタルノギス 大文字600	71,000	85,000	904	904									
61-6164-83	19988 デジタルノギス大文字1000	128,000	160,000	904	904									
61-9986-70	004-040025 訓練用三角巾50枚	30,000	32,800			1334								
62-1362-36	STX123JP ポータブル天びん	78,000	81,900	459	459									
62-1362-38	STX222JP ポータブル天びん	52,800	55,500	459	459									
62-1362-39	STX422JP ポータブル天びん	66,600	70,000	459	459									
62-1362-40	STX622JP ポータブル天びん	68,700	72,200	459	459									
62-1362-45	STX2201JP ポータブル天びん	58,500	61,500	459	459									
62-1362-46	STX6201JP ポータブル天びん	65,300	68,600	459	459									
62-1362-67	MB120 ハロゲン水分計	232,000	244,000	795	795									
62-1362-68	MB90 ハロゲン水分計	194,000	204,000	795	795									
62-4954-94	7002A (ホウキンリテーナ) アンギュラ	1,350	1,360	3295	3295									
6-255-01	2個架馬丁挟セット	5,350	6,330	2081	2081		83							
6-255-02	磁製ビュレット台用 2個架馬丁挟	1,700	2,130	2081	2081		83							
6-255-03	磁製ビュレット台用 支柱棒	1,230	1,420	2081	2081		83							
6-255-04	磁製ビュレット台用 磁性台	2,900	3,350	2081	2081		83							
6-255-05	磁製ビュレット台部品2ヶ架用挟 (米式)	2,900	3,000	2081	2081		83							
6-255-11	2個架米式挟セット	6,420	7,100	2081	2081		83							
6-3048-01	クリーンファースト1000 L 100入	4,000	4,400	2733	2733									
6-3048-02	クリーンファースト1000 M 100入	4,000	4,400	2733	2733									
6-3048-03	クリーンファースト1000 S 100入	4,000	4,400	2733	2733									
6-3048-11	クリーンファースト1000 L1000枚	36,800	40,500	2733	2733									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
6-3048-12	クリーンファースト1000 M1000枚	36,800	40,500	2733	2733									
6-3048-13	クリーンファースト1000 S1000枚	36,800	40,500	2733	2733									
6-3048-31	クリーンファースト1000 ST-L	4,600	5,100	2733	2733									
6-3048-32	クリーンファースト1000 ST-M	4,600	5,100	2733	2733									
6-3048-33	クリーンファースト1000 ST-S	4,600	5,100	2733	2733									
63-1204-29	XSN-8A スタティックミキサー	78,000	90,000	177	177									
63-1204-30	XSN-10A スタティックミキサー	38,000	45,000	177	177									
63-1204-31	XSN-15A スタティックミキサー	46,000	55,000	177	177									
63-1204-32	XSN-20A スタティックミキサー	52,000	62,000	177	177									
63-1204-33	XSN-8A-Pミキサー用混合エレメント	55,000	64,000	177	177									
63-1204-34	XSN-10A-Pミキサー用エレメント	27,000	32,000	177	177									
63-1204-35	XSN-15A-Pミキサー用エレメント	33,000	39,000	177	177									
63-1204-36	XSN-20A-Pミキサー用エレメント	37,000	44,000	177	177									
63-1204-37	XSF-25A スタティックミキサー	80,000	92,000	177	177									
63-1204-38	XSF-32A スタティックミキサー	100,000	115,000	177	177									
63-1204-39	XSF-40A スタティックミキサー	120,000	138,000	177	177									
63-1204-40	XSF-50A スタティックミキサー	150,000	173,000	177	177									
63-1331-25	1511-3 ワイドライトルーベ3, 5倍	11,000	12,100	888	888									
63-1331-26	1511-4 ワイドライトルーベ 4倍	15,200	16,700	888	888									
63-1331-27	1511-6 ワイドライトルーベ 6倍	10,800	13,000	888	888									
63-1331-28	1511-7 ワイドライトルーベ 7倍	8,300	10,000	888	888									
63-1331-29	1511-12ワイドライトルーベ12, 5	9,900	11,900	888	888									
63-1331-30	1511-001 ルーベ用スタンド	2,000	2,500	888	888									
63-1331-31	1511-002 ルーベ用スタンド	2,000	2,500	888	888									
63-1331-32	1511-003 ルーベ用スタンド	2,000	2,500	888	888									
63-1331-33	1511-004 ルーベ用スタンド	2,000	2,500	888	888									
63-1331-37	1586-20 パワーラックス 5倍	20,900	30,200	889	889									
63-1331-38	1586-28 パワーラックス 7倍	20,900	30,200	889	889									
6-340-21	バイトン栓 1号	360	520	2064	2064									
6-340-22	バイトン栓 2号	500	720	2064	2064									
6-340-23	バイトン栓 3号	600	860	2064	2064									
6-340-24	バイトン栓 4号	800	1,150	2064	2064									
6-340-25	バイトン栓 5号	1,040	1,490	2064	2064									
6-340-26	バイトン栓 6号	1,100	1,580	2064	2064									
6-340-27	バイトン栓 7号	1,430	2,050	2064	2064									
6-340-28	バイトン栓 8号	1,780	2,550	2064	2064									
6-340-29	バイトン栓 9号	2,040	2,920	2064	2064									
6-340-30	バイトン栓 10号	2,600	3,720	2064	2064									
6-340-31	バイトン栓 11号	4,200	6,000	2064	2064									
6-340-32	バイトン栓 12号	4,500	6,450	2064	2064									
6-340-33	バイトン栓 13号	5,000	7,150	2064	2064									
6-340-34	バイトン栓 14号	5,700	8,150	2064	2064									
6-340-35	バイトン栓 15号	5,800	8,290	2064	2064									
63-5723-69	1520-94 モビレントLED 4倍	7,800	9,400	880	880									
63-5723-70	1520-97 モビレントLED 7倍	8,000	9,600	880	880									
63-5723-71	1520-910モビレントLED 10倍	8,200	9,800	880	880									
63-5729-31	CR2200JP コンパクト天びん	11,000	11,600	465	465									
63-5729-32	CR5200JP コンパクト天びん	13,600	14,300	465	465									
63-5729-38	NV622JP コンパクト電子天びん	50,000	52,500	462	462									
6-358-01	ゴムスポイト RS-002(00)	360	530	2074	2074									
6-358-02	ゴムスポイト RS-003(0)	510	670	2074	2074									
6-358-03	ゴムスポイト RS-004(1/2)	630	820	2074	2074									
6-358-04	ゴムスポイト RS-005(1)	720	970	2074	2074									
6-358-05	ゴムスポイト RS-006(2)	940	1,320	2074	2074									
6-358-06	ゴムスポイト RS-007(3)	1,100	1,530	2074	2074									
6-383-01	ビュアリーフ M210 210枚×48箱	8,640	9,460	2369	2369									
6-384-01	ビュアリーフ L150 150枚×36箱	9,000	9,880	2369	2369									
64-1126-85	ST-1M0016-LL エプロン	3,500	3,700			2037								
64-1126-86	ST-1M0016-4L エプロン	3,500	3,700			2037								
6-420-03	カッターリングR-8	910	990	2089	2089									
6-420-04	カッターリングR-9	960	1,080	2089	2089									
6-420-05	カッターリングR-10	1,030	1,130	2089	2089									
6-420-06	カッターリングR-13	1,120	1,240	2089	2089									
6-420-07	カッターリングR-16	1,320	1,460	2089	2089									
6-423-01	自在型スタンド AN型	28,900	52,200	2078	2078									
6-448-01	ラポラトリージャッキ 80X80	7,900	8,840	2093	2093		83							
6-448-02	ラポラトリージャッキ 100X100	8,100	9,080	2093	2093									
6-448-04	ラポラトリージャッキ 150X180	10,400	11,640	2093	2093									
6-448-06	ラポラトリージャッキ 180X200	10,900	12,200	2093	2093									
6-448-08	ラポラトリージャッキ 250X250	41,000	45,920	2093	2093									
6-448-09	ラポラトリージャッキ 300X300	49,600	55,560	2093	2093									
6-448-10	ラポラトリージャッキ150×150ノブ式	9,700	10,860	2093	2093									
6-448-11	ラポラトリージャッキ180×180ノブ式	10,800	12,100	2093	2093									
6-448-12	ラポラトリージャッキ200×200ノブ式	11,200	12,540	2093	2093									
64-5234-97	水溶性ランドリーバッグS 25枚×8袋	25,600	30,500			508								
6-458-08	トングス 750	38,000	39,100	2120	2120			147						
6-458-09	トングス 900	47,000	49,300	2120	2120			147						
6-464-12	ガスバーナー プロパン用	3,100	3,480	2128	2128									
6-464-14	ガスバーナー 都市(6B6C)	3,100	3,480	2128	2128									
6-464-15	ガスバーナー 都市(13A)	3,400	3,800	2128	2128									
6-485-01	三脚台(組立式) アルコールランプ用	1,030	1,260	2134	2134			125						
6-485-02	三脚台(組立式) バーナー用	1,380	1,670	2134	2134			125						
6-503-01	万能フラスコ台 5ml~10L	1,250	1,400	2135	2135									
6-510-01	ケックリップテーパージョイントKC10	3,700	4,200	2071	2071									
6-510-02	ケックリップテーパージョイントKC12	3,800	4,400	2071	2071									
6-510-03	ケックリップテーパージョイントKC14	4,000	4,600	2071	2071									
6-510-04	ケックリップテーパージョイントKC19	4,100	4,800	2071	2071									
6-510-05	ケックリップテーパージョイントKC24	4,800	5,500	2071	2071									
6-510-06	ケックリップテーパージョイントKC29	5,000	5,700	2071	2071									
6-510-07	ケックリップテーパージョイントKC34	5,900	6,800	2071	2071									
6-510-08	テーパージョイントKC40 10個	6,400	7,400	2071	2071									
6-510-09	ケックリップテーパージョイントKC45	6,700	7,800	2071	2071									
6-527-01	白ブラサジ ABS製 150mm 小	89	95	2104	2104									
6-527-02	白ブラサジ ABS製 165mm 中	110	115	2104	2104									
6-527-03	白ブラサジ ABS製 180mm 大	120	125	2104	2104									
6-527-04	白ブラサジ ABS製 3本組 大・中・小	300	315	2104	2104									
6-532-01	プラスチックピンセット 120mm	120	130	2102	2102									
6-549-01	磁製乳鉢 60mm 乳棒付	700	790	299	299	335	133							
6-549-02	磁製乳鉢 90mm 乳棒付	800	890	299	299	335	133							
6-549-03	磁製乳鉢 120mm 乳棒付	1,100	1,250	299	299	335	133							

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
6-549-04	磁製乳鉢 150mm 乳棒付	1,600	1,850	299	299	335	133							
6-549-05	磁製乳鉢 180mm 乳棒付	5,400	6,550	299	299	335	133							
6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	10,000	13,200	299	299	335	133							
6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	15,500	19,100	299	299	335	133							
6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	24,500	30,600	299	299	335	133							
6-552-01	磁製ボールミル 90	7,450	8,100	285	285									
6-552-02	磁製ボールミル 120	8,700	10,900	285	285									
6-552-03	磁製ボールミル 150	12,700	13,900	285	285									
6-552-04	磁製ボールミル 180	16,700	20,900	285	285									
6-552-05	磁製ボールミル 210	30,900	39,000	285	285									
6-552-16	磁製ボールミル 240	31,400	40,200	285	285									
6-552-17	磁製ボールミル 300	59,600	71,200	285	285									
6-558-01	磁製蒸発皿 D-30 (丸皿)	350	400	2148	2148									
6-558-02	磁製蒸発皿 D-50 (丸皿)	460	530	2148	2148									
6-558-03	磁製蒸発皿 D-80 (丸皿)	570	670	2148	2148									
6-558-04	磁製蒸発皿 D-120 (丸皿)	720	830	2148	2148									
6-558-05	磁製蒸発皿 D-210 (丸皿)	1,130	1,260	2148	2148									
6-558-06	磁製蒸発皿 D-400 (丸皿)	1,660	2,500	2148	2148									
6-558-07	磁製蒸発皿 D-540 (丸皿)	2,630	3,770	2148	2148									
6-561-11	磁製耐熱板 15型	2,250	2,480	2150	2150									
6-561-12	磁製耐熱板 18型	2,350	2,570	2150	2150									
6-563-01	磁製平皿 60	490	570	2149	2149									
6-563-02	磁製平皿 75	540	660	2149	2149									
6-563-03	磁製平皿 90	880	1,070	2149	2149									
6-563-04	磁製平皿 105	1,360	1,560	2149	2149									
6-563-05	磁製平皿 120	1,520	1,750	2149	2149									
6-563-06	磁製平皿 150	2,280	2,750	2149	2149									
6-564-01	磁製ルツボB型 本体 B00	210	260	2139	2139		234							
6-564-02	磁製ルツボB型 本体 B0	240	300	2139	2139		234							
6-564-03	磁製ルツボB型 本体 B1	370	410	2139	2139		234							
6-564-04	磁製ルツボB型 本体 B2	530	590	2139	2139		234							
6-564-05	磁製ルツボB型 本体 B3	710	790	2139	2139		234							
6-564-06	磁製ルツボB型 本体 B4	970	1,080	2139	2139		234							
6-564-07	磁性ルツボ B5	1,060	1,180	2139	2139									
6-565-01	磁製ルツボB型 フタ B00	150	210	2139	2139		234							
6-565-02	磁製ルツボB型 フタ B0	180	230	2139	2139		234							
6-565-03	磁製ルツボB型 フタ B1	230	270	2139	2139		234							
6-565-04	磁製ルツボB型 フタ B2	280	320	2139	2139		234							
6-565-05	磁製ルツボB型 フタ B3	370	420	2139	2139		234							
6-565-06	磁製ルツボB型 フタ B4	420	470	2139	2139		234							
6-565-07	磁性ルツボ B5フタ	480	560	2139	2139									
6-5662-02	強力接着剤 105G (金属用)	6,000	6,600	2317	2317									
6-5662-03	強力接着剤 107 (PTFE用)	2,000	2,250	2317	2317									
6-5712-01	ラボクロック E L T-0	27,500	29,300	2402	2402									
6-5713-01	ラボクロック E L T-1	41,500	46,400	2402	2402									
6-5714-01	ラボクロック E L T-2	48,000	52,900	2402	2402									
6-587-21	タイゴンLMT-55 ACFJ00001	3,030	3,500	2161	2161									
6-587-22	タイゴンLMT-55 ACFJ00002	3,860	4,400	2161	2161									
6-587-23	タイゴンLMT-55 ACFJ00003	9,060	10,200	2161	2161									
6-587-24	タイゴンLMT-55 ACFJ00004	4,440	5,050	2161	2161									
6-587-25	タイゴンLMT-55 ACFJ00005	10,700	12,100	2161	2161									
6-587-26	タイゴンLMT-55 ACFJ00006	5,340	6,050	2161	2161									
6-587-27	タイゴンLMT-55 ACFJ00007	14,900	16,800	2161	2161									
6-587-28	タイゴンLMT-55 ACFJ00009	6,550	7,400	2161	2161									
6-587-29	タイゴンLMT-55 ACFJ00010	14,900	16,800	2161	2161									
6-587-30	タイゴンLMT-55 ACFJ00011	7,250	8,200	2161	2161									
6-587-31	タイゴンLMT-55 ACFJ00012	19,100	21,600	2161	2161									
6-587-32	タイゴンLMT-55 ACFJ00013	27,700	31,100	2161	2161									
6-587-34	タイゴンLMT-55 ACFJ00016	9,560	10,800	2161	2161									
6-587-35	タイゴンLMT-55 ACFJ00017	21,300	24,000	2161	2161									
6-587-36	タイゴンLMT-55 ACFJ00022	25,500	28,600	2161	2161									
6-587-37	タイゴンLMT-55 ACFJ00023	38,200	42,900	2161	2161									
6-587-38	タイゴンLMT-55 ACFJ00027	29,700	33,400	2161	2161									
6-593-01	フッ素ゴムチューブ 1×3	1,200	1,500	2158	2158									
6-593-02	フッ素ゴムチューブ 2×4	1,850	2,250	2158	2158									
6-593-03	フッ素ゴムチューブ 3×5	1,850	2,250	2158	2158									
6-593-04	フッ素ゴムチューブ 4×6	2,350	2,850	2158	2158									
6-593-05	フッ素ゴムチューブ 5×7	2,700	3,300	2158	2158									
6-593-06	フッ素ゴムチューブ 6×8	3,900	4,750	2158	2158									
6-593-07	フッ素ゴムチューブ 7×10	5,800	7,050	2158	2158									
6-593-08	フッ素ゴムチューブ 8×11	6,400	7,850	2158	2158									
6-593-09	フッ素ゴムチューブ 9×12	7,050	8,600	2158	2158		235							
6-593-10	フッ素ゴムチューブ 10×13, 5	9,200	11,200	2158	2158									
6-593-11	フッ素ゴムチューブ 12×16	12,700	15,500	2158	2158									
6-593-12	フッ素ゴムチューブ 16×20	16,100	19,500	2158	2158									
6-593-13	フッ素ゴムチューブ 19×24	24,100	29,400	2158	2158									
6-6457-11	マックドライ M C U-301A	368,000	408,000	1105	1105									
6-651-01	ピンチコックホフマン式 大	390	550	2216	2216									
6-651-02	ピンチコックホフマン式 中	360	500	2216	2216									
6-651-03	ピンチコックホフマン式 小	360	480	2216	2216									
6-651-05	ピンチコックホフマン式 大型B	750	990	2216	2216									
6-651-06	ピンチコックホフマン式 大型C	910	1,150	2216	2216									
6-651-07	ピンチコックホフマン式 大型D	3,500	5,200	2216	2216									
6-651-08	ピンチコックホフマン式 大型	660	910	2216	2216									
6-655-01	ローラーランプ K T 4. 5 レッド	380	420	2217	2217		148							
6-655-02	ローラーランプ K T-6 イエロー	620	680	2217	2217		148							
6-655-03	ローラーランプ K T-10 ブルー	640	700	2217	2217		148							
6-655-04	ローラーランプ K T-14 レッド	680	750	2217	2217		148							
6-663-01	チューブI型ジョイント S 12個入	1,800	1,900	2192	2192									
6-663-02	チューブI型ジョイント M 12個入	2,040	2,200	2192	2192									
6-663-03	チューブI型ジョイント L 12個入	2,000	2,200	2192	2192									
6-663-04	チューブI型ジョイント LL 12個入	2,550	2,800	2192	2192									
6-664-01	チューブL型ジョイント S 12個入	1,200	1,300	2192	2192									
6-664-02	チューブL型ジョイント M 12個入	1,300	1,400	2192	2192									
6-664-04	チューブL型ジョイント LL 12個入	1,600	1,800	2192	2192									
6-665-02	チューブY型ジョイント M 12個入	2,200	2,400	2192	2192									
6-665-03	チューブY型ジョイント L 12個入	2,400	2,600	2192	2192									
6-665-04	チューブY型ジョイント LL 12個入	2,800	3,000	2192	2192									
6-666-02	チューブT型ジョイント M 12個入	1,900	2,100	2192	2192									
6-666-03	チューブT型ジョイント L 12個入	2,200	2,400	2192	2192									



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
6-666-04	チューブT型ジョイント LL 12個入	2,500	2,700	2192	2192									
6-667-01	チューブX型ジョイント S 12個入	2,400	2,600	2192	2192									
6-667-02	チューブX型ジョイント M 12個入	2,500	2,700	2192	2192									
6-667-03	チューブX型ジョイント L 12個入	2,650	2,900	2192	2192									
6-667-04	チューブX型ジョイント LL 12個入	3,450	3,700	2192	2192									
6-669-01	チューブ異径アダプター S 12個入	2,500	2,800	2192	2192									
6-669-02	チューブ異径アダプター M 12個入	2,850	3,200	2192	2192									
6-669-03	チューブ異径アダプター L 12個入	2,950	3,400	2192	2192									
6-670-01	チューブクイックジョイント S 12個入	2,700	2,900	2192	2192									
6-670-02	チューブクイックジョイント M 12個入	2,900	3,200	2192	2192									
6-670-03	チューブクイックジョイント L 12個入	3,450	3,800	2192	2192									
6-670-04	チューブクイックジョイント LL 12入	4,050	4,300	2192	2192									
6-7015-08	校正液pH4 緩剤10錠	710	800	628	628									
6-7015-09	校正液pH7 緩剤10錠	710	800	628	628									
6-7015-10	校正液pH10 緩剤10錠	710	800	628	628									
6-7016-01	校正液pH4 2.0ml×5	2,500	2,800	628	628									
6-7016-02	校正液pH7 2.0ml×5	2,500	2,800	628	628									
6-7016-03	校正液pH10 2.0ml×5	3,100	3,400	628	628									
6-7016-04	校正液1.413μS 2.0ml×5	3,500	3,900	638	638									
6-711-01	パラフィルム 4" 125Ft	3,600	4,000	2345	2345	993	150							
6-711-02	パラフィルム 2" 250Ft	3,900	4,300	2345	2345	993	150							
6-711-03	PM998 パラフィルム	12,500	14,000	2345	2345									
6-7118-01	ホースコネクター 6×1/8 10入	1,080	1,320	2197	2197									
6-7118-02	ホースコネクター 6×1/4 10入	1,080	1,320	2197	2197									
6-7118-03	ホースコネクター 6×3/8 10入	1,160	1,400	2197	2197									
6-7118-04	ホースコネクター 8×1/8 10入	1,240	1,480	2197	2197									
6-7118-05	ホースコネクター 8×1/4 10入	1,240	1,480	2197	2197									
6-7118-06	ホースコネクター 8×3/8 10入	1,460	1,780	2197	2197									
6-7118-07	ホースコネクター 8×1/2 10入	2,000	2,380	2197	2197									
6-7118-08	ホースコネクター 10×1/4 10入	1,400	1,700	2197	2197									
6-7118-09	ホースコネクター 10×3/8 10入	1,460	1,780	2197	2197									
6-7118-10	ホースコネクター 12×3/8 10入	1,540	1,860	2197	2197									
6-7118-11	ホースコネクター 12×1/2 10入	2,000	2,380	2197	2197									
6-7119-01	ホースエルボーWE S-6×1/8 10入	1,700	2,080	2197	2197									
6-7119-02	ホースエルボーWE S-6×1/4 10入	1,840	2,240	2197	2197									
6-7119-03	ホースエルボーWE S-6×3/8 10入	2,130	2,600	2197	2197									
6-7119-04	ホースエルボーWE S-8×1/8 10入	2,160	2,620	2197	2197									
6-7119-05	ホースエルボーWE S-8×1/4 10入	2,380	2,840	2197	2197									
6-7119-06	ホースエルボーWE S-8×3/8 10入	2,610	3,120	2197	2197									
6-7119-07	ホースエルボーWE S-8×1/2 10入	3,660	4,430	2197	2197									
6-7119-08	ホースエルボーWE S10×1/4 10入	2,380	2,840	2197	2197									
6-7119-09	ホースエルボーWE S10×3/8 10入	2,610	3,120	2197	2197									
6-7119-10	ホースエルボーWE S12×3/8 10入	3,150	3,820	2197	2197									
6-7119-11	ホースエルボーWE S12×1/2 10入	3,650	4,400	2197	2197									
6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	12,300	13,530	2729	2729									
6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	4,520	4,970	2729	2729									
6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	39,100	43,000	2729	2729									
6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	14,400	15,840	2873	2873									
6-724-02	ベンチコート 460×50mm	25,400	27,900	2873	2873									
6-724-03	ベンチコート 920×50mm	48,600	53,500	2873	2873									
6-789-01	ゲックチュービングカプラー KK1535	9,200	10,600	2200	2200									
6-789-02	ゲックチュービングカプラー KK6080	9,200	10,600	2200	2200									
6-8290-11	マックドライDXU-1001A	848,000	918,000	1105	1105									
6-8290-12	マックドライDXU-501A	628,000	688,000	1105	1105									
6-8411-11	マックドライMCU-201A	248,000	288,000	1105	1105									
6-8663-02	滅菌シャーレF φ90 10枚×50包	11,200	13,200	1249	1249		112							
6-8663-14	滅菌シャーレSCL 2.0枚×25包	9,300	11,000	1249	1249									
6-8663-33	滅菌シャーレAY 600入	9,720	11,500	1249	1249									
6-905-01	クリンノール手袋PVCパウダ無し 百枚	2,000	2,200	2748	2748									
6-905-02	クリンノール手袋PVCパウダ無しM 百枚	2,000	2,200	2748	2748									
6-905-03	クリンノール手袋PVCパウダ無しS 百枚	2,000	2,200	2748	2748									
6-9051-01	クリンテープE-CR50mm×50m白	6,800	7,350	3130	3130									
6-9051-02	クリンテープE-CR50mm×50m黄	6,800	7,350	3130	3130									
6-9051-03	クリンテープE-CR50mm×50m青	6,800	7,350	3130	3130									
6-9051-04	クリンテープE-CR50mm×50m緑	6,800	7,350	3130	3130									
6-9051-05	クリンテープE-CR50mm×50m赤	6,800	7,350	3130	3130									
6-9051-06	クリンテープE-CR50mm×50m橙	6,800	7,350	3130	3130									
6-905-11	クリンノールPVCパウダフリー-L 千枚	18,000	19,800	2748	2748									
6-905-12	クリンノールPVCパウダフリー-M 千枚	18,000	19,800	2748	2748									
6-905-13	クリンノールPVCパウダフリー-S 千枚	18,000	19,800	2748	2748									
6-9143-07	気体マスフローメータCMS0020BSRN	84,700	114,000	768	768									
6-9143-08	気体マスフローメータCMS0050BSRN	84,700	114,000	768	768									
6-9143-12	ハーネス 81446594-030	4,400	5,060	768	768									
6-9143-15	取付ブラケット 81446628-001	2,200	2,530	768	768									
6-931-01	クリンノール手袋ガンマー滅菌L 100入	3,850	4,200	2748	2748									
6-931-02	クリンノール手袋ガンマー滅菌M 100入	3,850	4,200	2748	2748									
6-931-03	クリンノール手袋ガンマー滅菌S 100入	3,850	4,200	2748	2748									
6-9742-01	CHI Cシャーレ90-15 10×50入	9,650	11,000	1249	1249									
6-989-01	スッポリマスク 1型 5入	3,600	3,960	2835	2835		111	53						
6-989-02	スッポリマスク 2型 5入	3,800	4,180	2835	2835		317							
7-095-01	ベンコットクレンジングP300枚 60箱	24,600	27,400	3103	3103									
7-136-01	静電気シールドイン袋102×152 百枚	12,600	16,400	3180	3180									
7-136-02	静電気シールドイン袋127×254 百枚	21,400	28,000	3180	3180									
7-136-03	静電気シールドイン袋152×254 百枚	25,200	32,800	3180	3180									
7-136-04	静電気シールドイン袋203×305 百枚	35,600	46,400	3180	3180									
7-136-05	静電気シールドイン袋254×356 百枚	47,200	61,400	3180	3180									
7-136-06	静電気シールドイン袋305×457 百枚	71,000	92,400	3180	3180									
7-136-07	静電気シールドイン袋406×610 百枚	119,400	155,400	3180	3180									
7-148-03	静電防止スプレー 300mL	1,100	1,140	3197	3197									
7-160-01	フラットピンセット NO. 4WL	5,000	5,880	3222	3222									
7-160-02	フラットピンセット NO. 2WF	5,000	5,880	3222	3222									
7-160-03	フラットピンセット NO. 4WF	5,000	5,880	3222	3222									
7-160-04	フラットピンセット NO. 4WFG	5,000	6,120	3222	3222									
7-160-14	フラットピンセット (表面洗浄済) 4WF	6,000	7,400	3222	3222									
7-160-15	フラットピンセット (表面洗浄済) 3WF	5,100	5,990	3222	3222									
7-160-16	フラットピンセット (表面洗浄済) 5WF	6,000	7,050	3222	3222									
7-160-17	フラットピンセット (表面洗浄済) 6WF	6,000	6,880	3222	3222									
7-160-27	フラットピンセット No. 34A	4,310	5,200	-	-									
7-160-28	フラットピンセット No. 35A	4,310	5,200	-	-									
7-160-30	フラットピンセット No. 36A	4,310	5,200	-	-									

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-160-33	フラットピンセット No. 33A	4,310	5,050	-	-									
7-2101-01	SCCアイボーイ細口瓶100mL10本入	2,550	2,650	3143	3143									
7-2101-02	SCCアイボーイ細口瓶250mL10本入	2,800	2,900	3143	3143									
7-2101-03	SCCアイボーイ細口瓶500mL10本入	4,400	4,580	3143	3143									
7-2101-05	50 アイボーイ細口瓶SCC	2,450	2,550	3143	3143									
7-2101-06	1000 アイボーイ細口瓶SCC	3,200	3,300	3143	3143									
7-2101-31	アイボーイ細口瓶 100ml-ST	3,200	3,300	1720	1720					102				
7-2101-32	アイボーイ細口250mL滅菌 10本	4,200	4,300	1720	1720					102				
7-2101-33	アイボーイ細口500mL滅菌 10本	6,050	6,150	1720	1720					102				
7-2102-01	SCC アイボーイ広口瓶 100ml	2,700	2,800	3143	3143									
7-2102-02	SCCアイボーイ広口瓶250mL 10本	2,900	3,000	3143	3143									
7-2102-03	SCCアイボーイ広口瓶500mL 10本	4,600	4,800	3143	3143									
7-2102-04	SCCアイボーイ広口瓶1000mL 5本	3,200	3,300	3143	3143									
7-2102-05	SCCアイボーイ広口瓶 50mL 10本	2,550	2,650	3143	3143									
7-2102-31	アイボーイ広口瓶 100ml-ST	3,300	3,400	1720	1720					102				
7-2102-32	アイボーイ広口250mL滅菌 10本	4,300	4,400	1720	1720					102				
7-2102-33	アイボーイ広口500mL滅菌 10本	6,300	6,500	1720	1720					102				
7-245-01	テフロンコーティングピンセット 150直	2,050	2,180	2101	2101									
7-245-02	テフロンコーティングピンセット 180直	2,600	2,780	2101	2101									
7-245-03	テフロンコーティングピンセット 210直	3,750	3,950	2101	2101									
7-245-04	テフロンコーティングピンセット 240直	5,750	6,000	2101	2101									
7-245-05	テフロンコーティングピンセット 300直	8,250	8,650	2101	2101									
7-245-06	テフロンコーティングピンセット150先曲	2,050	2,150	2101	2101									
7-257-01	フッ素樹脂温度計0~50℃ アルコール	2,300	2,400	556	556									
7-257-03	フッ素樹脂温度計0~150℃ アルコール	2,600	2,700	556	556									
7-257-04	フッ素樹脂温度計0~200℃ アルコール	2,800	2,900	556	556									
7-3037-01	血圧計ポーチUK03	2,400	3,000			2077								
7-3047-01	マルチフックハンガーMFH-1	4,400	5,500			1309								
7-3052-01	パルスオキシメーターケースP-C S	820	1,070			833								
7-3064-01	NV大型消毒盤台NV-B800	91,000	109,000			1567								
7-3064-02	NV大型消毒盤台NV-B1100	100,000	120,000			1567								
7-3064-03	NV大型消毒盤台NV-B1300	108,000	129,500			1567								
7-3064-04	NV大型消毒盤台NV-B800T	93,000	111,500			1567								
7-3064-05	NV大型消毒盤台NV-B1100T	103,000	124,000			1567								
7-3064-06	NV大型消毒盤台NV-B1300T	113,000	136,000			1567								
7-3065-01	スウィングベールSP06	970	1,050			600						30		
7-3065-02	スウィングベールSP11	1,500	1,650			600						30		
7-3065-03	スウィングベールSP17	1,900	2,050			600						30		
7-3075-01	ロールシート No. 370SH グリーン	750	820			1597								
7-3075-02	ロールシート No. 370SH ピンク	750	820			1597								
7-3075-51	ロールシート№370SHグリーン 20巻	13,500	14,700			1597								
7-3075-52	ロールシート№370SHピンク 20巻	13,500	14,700			1597								
7-3186-01	EXCELENE 水溶性ランドリーバッグ	52,400	58,800			508								
7-3266-01	後付け点滴棒A-1V	14,800	18,600			1306								
7-3359-01	ポリ袋 B X 45 L 100枚	1,800	2,200	2662	2662									
7-3359-02	ポリ袋 B X 70 L 100枚	3,200	3,900	2662	2662									
7-3359-03	ポリ袋 B X 90 L 100枚	3,700	4,500	2662	2662									
7-3412-21	消毒ボトル用ポーチ UK05	1,450	1,700			2076								
7-3415-01	スマート救急カートHKK-B	110,000	132,000			1009								
7-3415-02	HKK-BR スマート救急カート	110,000	132,000			1009								
7-3431-01	ステンレス架台W900用	79,000	94,900	1078	1078	330								
7-3431-02	ステンレス架台W1200用	92,000	110,000	1078	1078	330								
7-3437-01	処置車アルティマトレータイプ	168,000	202,000			214								
7-3437-02	処置車ステンレス棚板	168,000	202,000			214								
7-3556-11	長持ち冷や枕カバー	900	1,000			1733								
7-3562-01	とっても静かな処置車TSS-A2	118,000	122,000			215								
7-3562-02	とっても静かな処置車TSS-B2	120,000	125,000			215								
7-3562-03	とっても静かな処置車TSS-C2	119,000	121,000			215								
7-3562-04	とっても静かな処置車TSS-D2	129,000	133,000			215								
7-3724-01	ナースコールシステムSMDst-110	91,500	124,000			631								
7-3724-02	ナースコールシステムSMDst-120	124,000	178,000			631								
7-3724-03	ナースコールシステムSMDst-1110	110,700	147,000			631								
7-3724-04	ナースコールシステムSMDst-1210	127,700	170,000			631								
7-3724-11	ナースコールシステムSCM-1230P	68,000	70,000			631								
7-3724-12	ナースコールシステムSB-100	4,000	5,400			631								
7-3724-13	ナースコールシステムSB-100N	8,000	9,800			631								
7-3724-14	ナースコールシステムSB-100S	4,000	5,400			631								
7-3724-15	ナースコールシステムSP-300F	20,000	23,000			631								
7-3725-01	呼び出しシステムGRZst-15	96,800	118,000			263								
7-3725-02	呼び出しシステムGRZst-110	159,800	179,000			263								
7-3725-11	呼び出しシステムGR-500	47,100	55,000			263								
7-3725-12	呼び出しシステムGR-100	16,800	18,000			263								
7-3725-13	呼び出しシステムGR-700	27,400	32,000			263								
7-3850-01	ドクターチェアTS201-LBK	72,000	76,000			744								
7-3850-02	ドクターチェアTS206-LBK	81,000	85,000			744								
7-3895-01	排水圧送用ポンプSPP LUS-100	118,000	125,000						277					
7-3895-11	排水圧送用ポンプサニアーム	6,600	7,000						277					
7-3897-01	自動水栓 水すいS1V	40,000	41,000											
7-4063-01	折りたたみベッドMWO-1875DS青色	132,000	149,000			1692						212		
7-4063-02	折りたたみベッドMWO-1875DS桃色	132,000	149,000			1692								
7-4063-03	折りたたみベッドMWO-1875DS緑色	132,000	149,000			1692								
7-4063-04	折りたたみベッドMWO-1875DS茶色	132,000	149,000			1692								
7-4064-01	折りたたみベッドカバー MWO-400青	12,800	14,100			1692								
7-4064-02	折りたたみベッドカバー MWO-400桃	12,800	14,100			1692								
7-4064-03	折りたたみベッドカバー MWO-400緑	12,800	14,100			1692								
7-4064-04	折りたたみベッドカバー MWO-400茶	12,800	14,100			1692								
7-4329-01	車椅子Fit-ST-M	32,000	38,000			1801							156	
7-4330-01	車椅子Fit-AL-M	44,000	48,000			1804							157	
7-4330-02	車椅子Fit-ALB-M	48,000	50,000			1804							157	
7-4333-01	後付け上肢台A-AU	7,400	8,900			794								
7-4352-01	デルフ持針器DNH125	7,000	7,700			1667								
7-4354-01	外科剪刀RDSCS145	2,400	2,600	2975	2975	1619								
7-4354-02	外科剪刀RDSCC145	2,400	2,600	2975	2975	1619								
7-4354-03	AC 020/14 外科剪刀	2,400	2,600	2975	2975	1619								
7-4354-04	AC 021/14 外科剪刀	2,400	2,600	2975	2975	1619								
7-4354-05	AC 031/14 外科剪刀	2,400	2,600	2975	2975	1619								
7-4354-06	AC 030/14 外科剪刀	2,400	2,600	2975	2975	1619								
7-4354-07	AC 020/17 外科剪刀	3,400	3,500	2975	2975	1619								
7-4354-08	AC 021/17 外科剪刀	3,400	3,500	2975	2975	1619								
7-4354-09	AC 031/17 外科剪刀	3,400	3,500	2975	2975	1619								

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-4354-10	AC 030/17 外科剪刀	3,400	3,500	2975	2975	1619								
7-4354-11	AC 010/17 外科剪刀	3,400	3,500	2975	2975	1619								
7-4354-12	AC 011/17 外科剪刀	3,400	3,500	2975	2975	1619								
7-4425-01	業務用レジロールレジロール200300	1,900	2,150			212							32	
7-4425-02	業務用レジロールレジロール230340	2,200	2,450			212							32	
7-4513-01	救急カートオプションリガードルセット	7,200	8,000			1006							393	
7-4513-02	救急カートオプションボンベ架台セット	22,000	27,500			1006							393	
7-4513-03	汚物缶セットφ120	8,000	8,700			1007							393	
7-4513-04	汚物缶セットφ180	10,000	10,700			1007							393	
7-4518-01	内視鏡保管庫EC-04	245,000	267,000			1232								
7-4518-02	内視鏡保管庫EC-08	367,000	400,000			1232								
7-4519-01	メーヨー型消毒盤台TM-500G	288,000	331,000			1564								
7-4551-01	メッシュバスケットyas00001	6,800	7,000			1222								
7-4551-02	メッシュバスケットyas00002	7,800	8,000			1222								
7-4551-03	メッシュバスケットyas00003	9,800	10,000			1222								
7-4551-04	メッシュバスケットyas00004	12,800	13,000			1222								
7-4570-01	レジロールスタンドRGST	8,800	9,500			212							32	
7-4571-03	ボールランプ用ホルダーポリ袋ホルダー	5,600	7,000			210								
7-4571-04	ボールランプ用ホルダーシングパール	3,000	4,800			210								
7-4728-01	診察用照明LED120 4脚スタンド	490,000	520,000			872								
7-4728-02	診察用照明LED120F 4脚スタンド	520,000	550,000			872								
7-4728-03	診察用照明LED130 4脚スタンド	580,000	620,000			872								
7-4728-04	診察用照明LED130F 4脚スタンド	620,000	650,000			872								
7-4728-05	診察用照明LED120 天井設置	550,000	580,000			872								
7-4728-06	診察用照明LED120F 天井設置	580,000	620,000			872								
7-4728-07	診察用照明LED130 天井設置	630,000	650,000			872								
7-4728-08	診察用照明LED130F 天井設置	680,000	720,000			872								
7-4821-11	エンドブッシュ MTH-K500	10,500	11,500			1239								
7-4821-12	エンドブッシュ MTH-K7	10,500	11,500			1239								
7-4827-01	業務用ポリ袋P-41 青 600枚	11,040	13,270			605								
7-4827-02	業務用ポリ袋P-42 黒 600枚	11,040	13,400			605								
7-4827-03	業務用ポリ袋P-43 透明 600枚	11,040	13,400			605								
7-4827-04	業務用ポリ袋P-44 乳白 600枚	11,040	13,400			605								
7-4827-05	業務用ポリ袋CY45 黄 600枚	14,770	17,800			605								
7-4827-06	業務用ポリ袋CCR45L 赤 600枚	15,730	18,900			605								
7-4827-07	業務用ポリ袋CCG45L 緑 600枚	15,730	18,900			605								
7-4827-08	業務用ポリ袋CCP45L 桃 600枚	15,730	18,900			605								
7-4827-09	業務用ポリ袋CCB45L 茶 600枚	15,730	18,900			605								
7-4828-01	業務用ポリ袋P-71 青 400枚	11,870	14,300			605								
7-4828-02	業務用ポリ袋P-72 黒 400枚	11,870	14,300			605								
7-4828-03	業務用ポリ袋P-73 透明 400枚	11,870	14,300			605								
7-4828-04	業務用ポリ袋P-74 乳白 400枚	11,870	14,300			605								
7-4828-05	業務用ポリ袋CY70 黄 400枚	13,710	16,500			605								
7-4828-06	業務用ポリ袋CCR70L 赤 400枚	18,310	21,900			605								
7-4828-07	業務用ポリ袋CCG70L 緑 400枚	18,310	21,900			605								
7-4828-08	業務用ポリ袋CCP70L 桃 400枚	18,310	21,900			605								
7-4828-09	業務用ポリ袋CCB70L 茶 400枚	18,310	21,900			605								
7-4829-01	業務用ポリ袋P-91 青 300枚	13,320	16,000			605								
7-4829-02	業務用ポリ袋P-92 黒 300枚	13,320	16,000			605								
7-4829-03	業務用ポリ袋P-93 透明 300枚	13,320	16,000			605								
7-4829-04	業務用ポリ袋P-94 乳白 300枚	13,320	16,000			605								
7-4829-05	業務用ポリ袋CY90 黄 300枚	14,840	17,900			605								
7-5307-01	ゴミ袋 透明45L 10枚入	240	300	2656	2656	600							31	
7-5307-02	ゴミ袋 透明70L 10枚入	460	560	2656	2656	600							31	
7-5307-03	ゴミ袋 透明90L 10枚入	880	1,060	2660	2660	601							13	
7-5307-04	ゴミ袋 半透明45L 10枚入	240	300	2656	2656	600							31	
7-5307-05	ゴミ袋 半透明70L 10枚入	460	560	2656	2656	600							31	
7-5307-06	ゴミ袋 半透明90L 10枚入	880	1,060	2660	2660	601							13	
7-5307-08	ポリ袋 20L用 10枚入	150	180	2658	2658		384							
7-5307-09	ゴミ袋 半透明30L 10枚入	170	210	2656	2656	600	384							
7-5308-01	水切りネット 排水口用 50枚入	430	520	2663	2663								7	
7-5308-02	水切りネット 三角コーナー用 35枚入	430	520	2663	2663								7	
7-5322-04	廃棄バッグL用ラック	20,000	23,000	2626	2626	597	78							
7-5330-42	ダストカート 交換用ゴミ袋	13,700	16,500	-	-									
7-5623-03	バキュームクリナーJX4530 100V	234,000	258,380	2632	2632		362							
7-5623-06	電動バキュームクリナー JX-6005	277,000	293,040	2632	2632		362							
7-5623-07	電動バキュームクリナー JX-6010	347,000	386,090	2632	2632		362							
7-5623-11	電動バキュームクリナーJX-3030	157,000	183,640	2632	2632		362							
7-601-01	エレクトリックピンセット 571	4,400	5,280	3225	3225									
7-601-02	エレクトリックピンセット 572	4,400	5,280	3225	3225									
7-601-03	エレクトリックピンセット 573	4,400	5,280	3225	3225									
7-601-05	エレクトリックピンセット 578	4,400	5,280	3225	3225									
7-601-06	エレクトリックピンセット 579	4,400	5,280	3225	3225									
7-6348-11	尿バッグフック 1個	6,000	7,200			1309								
7-663-01	ベンコット M-3II (100枚×30袋)	22,650	24,650	3102	3102									
7-6657-01	KO1-11 VPK 木製折畳チェア	17,500	22,140										1863	
7-6657-02	KO1-11 VGR 木製折畳チェア	17,500	22,140										1863	
7-6657-03	KO1-11 VIV 木製折畳チェア	17,500	22,140										1863	
7-6658-01	GS210 M2BK メッシュチェア	32,000	33,700			745								
7-6658-02	GS210 M2BL メッシュチェア	32,000	33,700			745								
7-6658-03	GS210 M2GR メッシュチェア	32,000	33,700			745								
7-6658-04	GS210 M2OR メッシュチェア	32,000	33,700			745								
7-6760-01	GS260 M2BK メッシュチェア	37,500	39,480			745								
7-6760-02	GS260 M2BL メッシュチェア	37,500	39,480			745								
7-6760-03	GS260 M2GR メッシュチェア	37,500	39,480			745								
7-6760-04	GS260 M2OR メッシュチェア	37,500	39,480			745								
7-6934-01	ACX221 アズプロミニスケール	7,300	7,800			922								
7-6934-01-20	ACX221 アズプロミニスケール校正付	22,300	22,800			922								
7-6934-02	ACX220 アズプロミニスケール	7,300	7,800			922								
7-6934-02-20	ACX220 アズプロミニスケール校正	22,300	22,800			922								
7-6934-03	ACX5200 アズプロミニスケール	8,800	9,500			922								
7-6934-03-20	ACX5200 アズプロミニスケール校正	23,800	24,500			922								
7-6970-01	AA 214/13 ベアン止血鉗子	3,600	3,900	1481	1481	1636								
7-6970-03	AA 214/14 ベアン止血鉗子	3,200	3,900	1481	1481	1636								
7-6970-04	AA 215/14 ベアン止血鉗子	3,200	3,900	1481	1481	1636								
7-6970-05	AA 214/16 ベアン止血鉗子	4,100	4,500	1481	1481	1636								
7-6970-06	AA 215/16 ベアン止血鉗子	4,300	4,500	1481	1481	1636								
7-6977-01	AA 216/13 コッフェル止血鉗子	3,600	3,900	1481	1481	1636								
7-6977-03	AA 216/14 コッフェル止血鉗子	2,850	3,900	1481	1481	1636								
7-6977-04	AA 217/14 コッフェル止血鉗子	2,950	3,900	1481	1481	1636								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-6977-05	A A 2 1 6 / 1 6 コップル止血鉗子	4,100	4,500	1481	1481	1636								
7-6977-06	A A 2 1 7 / 1 6 コップル止血鉗子	4,300	4,500	1481	1481	1636								
7-6989-01	A C 1 0 0 / 1 4 メッツェンバウム剪刃	2,900	3,000			1625								
7-6989-02	A C 1 0 1 / 1 4 メッツェンバウム剪刃	2,900	3,000			1625								
7-6992-01	A C 0 7 0 / 1 4 メーヨー剪刃	2,600	3,000			1624								
7-6992-02	A C 0 7 1 / 1 4 メーヨー剪刃	3,000	3,200			1624								
7-6992-03	A C 0 7 0 / 1 7 メーヨー剪刃	3,100	3,200			1624								
7-6992-04	A C 0 7 1 / 1 7 メーヨー剪刃	3,100	3,200			1624								
7-7000-02	A B 1 0 2 / 1 2 アドソンピンセット	3,400	3,500	1481	1481	1633								
7-7000-04	A B 1 0 2 / 1 5 アドソンピンセット	3,700	3,800	1481	1481	1633								
7-7005-01	A B 1 2 0 / 1 2 セムケンピンセット	2,900	3,000	1481	1481	1628								
7-7008-02	A B 1 0 0 / 1 2 アドソンピンセット	1,400	1,500	1480	1480	1634								
7-7227-01	ベルトタイプ 黒 フェイスガード	9,000	9,900			560								
7-7227-02	バイザータイプ白 フェイスガード	9,000	9,900			560								
7-7227-11	替シールド フェイスガード 5枚	7,000	7,700			560								
7-7228-01	Completed Versionレトルト	18,400	16,560	2916	2916	658								
7-7229-01	ミルクブレッド7年保存レトルトパン50食	23,000	21,500	2917	2917	660						479		
7-7229-02	チョコレド7年保存レトルトパン 50食	23,000	21,500	2917	2917	660						479		
7-7229-03	ブルーベリー7年保存レトルトパン 50食	23,000	21,500	2917	2917	660						479		
7-7231-01	チーズ味 7年保存クッキー 300本	35,000	32,000	2917	2917							480		
7-7231-02	パンキン味 7年保存クッキー 300本	35,000	32,000	2917	2917							480		
7-7231-03	ココナッツ味 7年保存クッキー 300本	35,000	32,000	2917	2917							480		
7-7232-01	五目ごはん 7年保存レトルト食品 50食	25,000	24,000	2917	2917	658								
7-7232-02	コーンピラフ7年保存レトルト食品 50食	25,000	24,000	2917	2917	658								
7-7232-03	カレーピラフ7年保存レトルト食品 50食	25,000	24,000	2917	2917	658								
7-7232-04	トマトリゾット7年保存レトルト食品 50食	25,000	24,000	2917	2917	658								
7-7232-05	わかめご飯 7年保存レトルト食品 50食	25,000	24,000	2917	2917	658								
7-7232-06	ホワイトシチューリゾット レトルト食品	25,000	24,000			658								
7-7463-01	PP-N20-10 20Lペール用ゴミ袋	80	110			605						32		
7-7463-02	PP-K20-10 20Lペール用ゴミ袋	80	110			605						32		
7-7463-03	PP-B20-10 20Lペール用ゴミ袋	80	110			605						32		
7-7463-51	PP-N20-10 得々 ゴミ袋	7,200	9,670			605						32		
7-7463-52	PP-K20-10 得々 ゴミ袋	7,200	9,670			605						32		
7-7463-53	PP-B20-10 得々 ゴミ袋	7,200	9,670			605						32		
7-7484-01	NV-S900MF メーヨー型消毒盤台	252,000	290,000			1564								
7-7484-02	NV-S1200MF メーヨー型消毒盤台	275,000	316,000			1564								
7-7484-03	NV-S900M-NFメーヨー型消毒盤台	252,000	290,000			1564								
7-7484-04	NV-S1200M-NFメーヨー型消毒盤台	275,000	316,000			1564								
7-7485-01	NV-S900GF メーヨー型消毒盤台	352,000	405,000			1563								
7-7485-02	NV-S1200GF メーヨー型消毒盤台	396,000	455,000			1563								
7-7486-01	NV-S900EF メーヨー型消毒盤台	490,000	563,000			1563								
7-7486-02	NV-S1200EF メーヨー型消毒盤台	540,000	621,000			1563								
7-7569-01	KG04264 砂時計 黒	500	600			2066								
7-7569-02	KG04265 砂時計 白	500	600			2066								
7-7569-03	KG04751 砂時計 赤	500	600			2066								
7-7569-04	KG04669 砂時計 青	500	600			2066								
7-7569-05	KG04268 砂時計 黄	500	600			2066								
7-7670-01	ポリ袋ホルダー 液だれキャッチホルダー	9,000	11,300			1235								
7-7767-01	HH-MF1 マルチホルダー	1,700	2,000	2801	2801	585								
7-7767-02	HH-MF2 マルチホルダー	2,700	3,190	2801	2801	585								
7-7768-02	HH-MH2 マルチホルダー	3,400	4,050			585								
7-7768-03	HH-MH4 マルチホルダー	5,600	6,650			585								
7-7769-02	HH-MS2 マルチホルダー	3,600	4,250	2801	2801	585								
7-7769-03	HH-MS4 マルチホルダー	6,000	7,150	2801	2801	585								
7-7770-01	HH-MM1 マルチホルダー	2,600	3,100	2801	2801	585								
7-7770-02	HH-MM2 マルチホルダー	4,400	5,200	2801	2801	585								
7-7770-03	HH-MM4 マルチホルダー	7,200	8,500	2801	2801	585								
7-7771-01	HH-D1 ワイヤースケット	3,300	3,900			586								
7-7992-01	HW-HL ハートフルトレウゴン	52,000	53,000			161								
7-7992-02	HW-SL ハートフルトレウゴン	66,000	67,000			161								
7-7992-03	HW-HH ハートフルトレウゴン	57,000	58,000			161								
7-7992-04	HW-SH ハートフルトレウゴン	66,000	67,000			161								
7-8025-01	抗菌性ニトリル手袋 L 100枚	2,200	2,300	2744	2744	569		18				252		
7-8025-02	抗菌性ニトリル手袋 M 100枚	2,200	2,300	2744	2744	569		18				252		
7-8025-03	抗菌性ニトリル手袋 S 100枚	2,200	2,300	2744	2744	569		18				252		
7-8025-04	抗菌性ニトリル手袋 SS 100枚	2,200	2,300	2744	2744	569		18				252		
7-8035-01	CA-U600 カテーテル収納ユニット	91,000	113,800			1499								
7-8035-02	CA-U900 カテーテル収納ユニット	102,000	127,600			1499								
7-8036-01	CA-O900 カテーテル収納ユニット	336,000	420,000			1499								
7-8037-01	CA-B600 カテーテル収納ユニット	293,000	366,000			1499								
7-8037-02	CA-B900 カテーテル収納ユニット	324,000	405,000			1499								
7-8038-01	CA-H600 カテーテル収納ユニット	220,000	275,000			1499								
7-8038-02	CA-H900 カテーテル収納ユニット	303,000	379,000			1499								
7-8083-01	BR-1 マルチホルダー	3,100	3,450			211								
7-8085-01	CL-1 どこでもクランプ	2,000	2,150			211								
7-8210-01	nn000017 ルーベレンズレスタイプ	34,800	35,000			1225								
7-8210-02	nn000027 ルーベレンズレスタイプ	63,000	64,000			1225								
7-8210-03	nn000060 ルーベレンズレスタイプ	38,000	39,000			1225								
7-8368-01	ライトなおむつ交換車	95,000	98,000			1927								
7-8381-01	バラビン紙(薄口) 小 アズワン薬包紙	280	330	484	484	335								
7-8381-02	バラビン紙(薄口) 中 アズワン薬包紙	350	400	484	484	335								
7-8381-03	バラビン紙(薄口) 大 アズワン薬包紙	420	480	484	484	335								
7-8381-04	バラビン紙(薄口) 特大 アズワン薬包紙	690	800	484	484	335								
7-8382-01	アズワン薬包紙 硫酸紙 小 500枚	670	770	484	484	335								
7-8382-02	アズワン薬包紙 硫酸紙 中 500枚	760	900	484	484	335								
7-8382-03	アズワン薬包紙 硫酸紙 大 500枚	900	1,040	484	484	335								
7-8382-04	硫酸紙 特大 アズワン薬包紙	1,590	1,840	484	484	335								
7-8385-01	UP-W ポケットペンケース	1,900	1,950			2074						376		
7-8392-01	HM-300M メーヨー型消毒盤台	220,000	264,000			1564								
7-8392-02	HM-400M メーヨー型消毒盤台	230,000	276,000			1564								
7-8392-03	HM-500M メーヨー型消毒盤台	250,000	300,000			1564								
7-8394-01	HI-600 折りたたみ点滅作業台	165,000	206,000			174								
7-8432-01	SC-TN3P カレンカートII	148,000	153,000			180								
7-8432-02	SC-TN3B カレンカートII	148,000	153,000			180								
7-8432-03	SC-TN1P カレンカートII	138,000	140,000			180								
7-8432-04	SC-TN1B カレンカートII	138,000	140,000			180								
7-8433-01	SC-PC1SP カレンカートII	130,000	132,000			180								
7-8433-02	SC-PC1SB カレンカートII	130,000	132,000			180								
7-8453-01	VNP-01 バイタルナビ聴診器	6,950	7,500			769						285		
7-8453-02	VNP-02 バイタルナビ聴診器	6,950	7,500			769						285		

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-8453-03	VNP-03 バイタルナビ聴診器	6,950	7,500			769						285		
7-8453-04	VNP-04 バイタルナビ聴診器	6,950	7,500			769						285		
7-8453-05	VNP-05 バイタルナビ聴診器	6,950	7,500			769						285		
7-874-01	基本フレーム 連結スクリーン	25,000	30,500			733								
7-874-02	追加フレーム 連結スクリーン	23,000	28,000			733								
7-8969-01	515320リクライニングシャワーキャリ	98,000	110,000									87		
7-9113-03	ワイドタイプ25mアズワンのアルミホイール	300	410									10		
7-9113-04	ワイドタイプ50mアズワンのアルミホイール	780	800									10		
7-9113-05	タフタイプ25m アズワンのアルミホイール	630	800									10		
7-9113-06	タフタイプ50m アズワンのアルミホイール	1,180	1,650									10		
7-9113-53	まとめ売りワイドタイプ25mアルミホイール	6,900	9,400									10		
7-9113-54	まとめ売りワイドタイプ50mアルミホイール	13,300	18,400									10		
7-9113-55	まとめ売りタフタイプ25m アルミホイール	14,400	18,400									10		
7-9113-56	まとめ売りタフタイプ50m アルミホイール	27,100	37,900									10		
7-9166-01	音叉 NK-904	8,400	8,500			861								
7-9166-02	音叉 NK-903	8,400	8,500			861								
7-9437-01	タオル鉗子 AA 763/13	4,500	4,700			1641								
7-9438-01	クワイロッド持針器TCAE470/15	10,000	11,000			1668								
7-9440-01	外科ピンセット AB 070/13	1,700	1,800			1629								
7-9440-03	外科ピンセット AB 070/16	1,800	2,100			1629								
7-9440-06	外科ピンセット AB 070/25	3,000	3,500			1629								
7-9440-09	外科ピンセット AB 080/16	2,000	2,100			1629								
7-9443-01	組織ピンセット AB 060/13	1,700	1,800			1629								
7-9443-03	組織ピンセット AB 060/16	2,000	2,100			1629								
7-9443-06	組織ピンセット AB 060/25	2,400	2,500			1629								
7-9446-01	ベルグマンギブス剪刃 AC 553/23	10,500	11,000			1100								
7-9464-01	ペアン鉗子 AA 200/14	3,400	3,500			1637								
7-9464-02	ペアン鉗子 AA 201/14	3,400	3,500			1637								
7-9464-03	ペアン鉗子 AA 200/16	6,400	6,500			1637								
7-9464-04	ペアン鉗子 AA 201/16	6,400	6,500			1637								
7-9662-01	HBT-01B ベッドサイドテーブル	24,000	29,400			1694								
7-9776-01	基本体P (1連) 連結パーテーション	15,000	17,000			733								
7-9776-02	基本体B (1連) 連結パーテーション	15,000	17,000			733								
7-9777-01	基本体P (3連) 連結パーテーション	38,000	42,500			733								
7-9777-02	基本体B (3連) 連結パーテーション	38,000	42,500			733								
7-9777-03	基本体G (3連) 連結パーテーション	38,000	42,500			733								
7-9778-01	追加フレームP 連結パーテーション	13,000	14,500			733								
7-9778-02	追加フレームB 連結パーテーション	13,000	14,500			733								
7-9921-02	3段タイプ 筆記台付カルテワゴン	25,000	28,000			164								
7-9967-01	NDS1308 オートディスプレイサー	12,800	15,400			404								
7-9970-01	19989 ノギス カーボンファイバー	3,000	3,150			914								
7-9970-02	19990 ノギス カーボンファイバー	3,300	3,400			914								
8-1071-01	エンボス胸前掛 25入	4,260	4,880	2826	2826									
8-1072-01	ネオクリンマスク 10入	2,360	2,600	2675	2675									
8-1208-11	ウェットタオル50本入 70287	1,500	1,660			1937								
8-1288-01	イリリガード台BH-202Aキャスタ無	11,600	14,700			1303								
8-1288-02	イリリガード台BH-202Aキャスタ付	13,400	16,900			1303								
8-1289-01	処置車 BH2148	156,000	188,000			216								
8-1321-01	テンビュール ソナタピロー (M)	18,000	19,000									115		
8-1457-01	棚型3枚用消毒盤台 BH-468	290,000	348,000			1568								
8-1457-02	3枚用消毒盤台BH-458	135,000	169,000			1568								
8-1458-01	3枚用消毒盤台 BH-460A	261,000	314,000			1568								
8-2144-01	注射台 SBH-252P	17,500	20,900			1273						309		
8-2144-02	注射台 SBH-252BL	17,500	20,900			1273						309		
8-2145-01	上肢台 SBH-251P	18,800	22,200			1276								
8-2145-02	上肢台 SBH-251BL	18,800	22,200			1276								
8-2176-11	アルティアバスケットA B75アイボリー	4,200	6,500	1178	1178	105								
8-2176-12	アルティアバスケットA B150アイボリー	7,500	9,100	1178	1178	105								
8-2179-01	グリップハンドル IGH-P	3,800	4,200			1308								
8-2179-02	グリップハンドル IGH-BL	3,800	4,200			1308								
8-2587-01	ポリエチレン手袋エンボス無 L 200枚	430	470			576						252		
8-2587-02	ポリエチレン手袋エンボス無 M 200枚	430	470			576						252		
8-2587-03	ポリエチレン手袋エンボス無 S 200枚	430	470			576						252		
8-3161-51	シャープスコナテナDISPO0.7ケース	45,000	38,000	2652	2652	590								
8-3161-52	シャープスコナテナDISPO1.ケース	42,000	36,500	2652	2652	590								
8-3161-53	シャープスコナテナDISPO1.5ケース	34,000	30,800	2652	2652	590								
8-3758-01	スツールWS-020-VP1	11,700	12,600			756								
8-3758-02	スツールWS-020-VBL	11,700	12,600			756								
8-3758-03	スツールWS-020-VBK	11,700	12,600			756								
8-3758-11	スツールWS-020用固定脚 (5個入)	1,200	1,250			752								
8-390-02	エスクリニカバック M (10枚入)	1,200	1,390	2624	2624	596	78							
8-390-03	エスクリニカバック エスクリニカバックL	1,300	1,580	2624	2624	596	78							
8-390-04	エスクリニカバック WM 10枚	1,600	1,880	2624	2624	596	78							
8-390-05	エスクリニカバック WL 10枚	1,800	2,180	2624	2624	596	78							
8-3962-01	とっても静かな処置車TSS-A	104,000	110,500			215								
8-3962-02	とっても静かな処置車TSS-B	126,000	135,000			215								
8-3962-03	とっても静かな処置車TSS-C	101,000	104,000			215								
8-3962-04	とっても静かな処置車TSS-D	124,000	129,500			215								
8-3963-11	NVメーヨー型消毒盤台NV-S900M	265,000	305,000			1564								
8-3963-12	NVメーヨー型消毒盤台NV-S1200M	290,000	334,000			1564								
8-3963-13	消毒盤台NV-S900M-N	270,000	311,000			1564								
8-3963-14	消毒盤台NV-S1200M-N	290,000	334,000			1564								
8-3974-02	アルティア上段 NU-900DW-H	107,000	109,000			101								
8-3974-03	アルティア上段 NU-650DW-H	96,000	97,000			101								
8-3974-11	アルティア上段 NU-900DW-L	97,000	99,000			101								
8-3977-01	ボンベ収納ワゴン CBW	66,000	83,000			1236								
8-3977-02	ボンベ収納ワゴン CBW-2	72,000	90,000			1236								
8-398-01	ワンタッチゴミ袋 200X300 30入	1,000	1,250	2662	2662	606	385							
8-398-02	ワンタッチゴミ袋 300X300 30入	1,200	1,450	2662	2662	606	385							
8-4053-01	クアラテック手袋 DX 粉無L 百枚	3,500	3,900	2733	2733									
8-4053-02	クアラテック手袋 DX 粉無M 百枚	3,500	3,900	2733	2733									
8-4053-03	クアラテック手袋 DX 粉無S 百枚	3,500	3,900	2733	2733									
8-4053-11	クアラテックDXパウダー無L 1000枚	31,900	35,100	2733	2733									
8-4053-12	クアラテックDXパウダー無M 1000枚	31,900	35,100	2733	2733									
8-4053-13	クアラテックDXパウダー無S 1000枚	31,900	35,100	2733	2733									
8-4172-01	I. VスタンドHP2090-B	9,800	11,000	2962	2962	1298						310		
8-4172-02	I. VスタンドHP2090-P	9,800	11,000	2962	2962	1298						310		
8-4172-03	I. VスタンドHP2090-S	9,800	11,000	2962	2962	1298						310		
8-4398-01	のびのび胸部・腹帯M	2,600	2,700			1112								
8-4398-02	のびのび胸部・腹帯L	2,600	2,700			1112								

2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
8-4488-01	カートクランプ クランプ	2,800	3,500			210								
8-4488-02	ボルククランプφ3.2mm用	3,500	4,400			210								
8-4714-01	消毒盤台BH-475	151,000	181,000			1567								
8-4715-01	消毒盤台BH-476	62,100	77,700			1569								
8-4717-11	滅菌物搬送カート SCC-7046	143,000	178,800			1504								
8-4892-11	ハーフポリカトレーAHT-75BLCV	5,400	7,000	1178	1178	104								
8-4892-12	ハーフポリカトレーAHT-150BLCV	6,500	8,500	1178	1178	104								
8-4892-13	ハーフポリカトレーAHT-75PKCV	5,400	7,000	1178	1178	104								
8-4892-14	ハーフポリカトレーAHT-150PKCV	6,500	8,450	1178	1178	104								
8-4914-11	イルリガードル棒 NVR-1G	22,000	27,600			1296								
8-5074-01	ワイヤーラック 1536-221	33,700	41,700	1184	1184	125								
8-5074-02	ワイヤーラック 1536-223	39,700	53,000	1184	1184	125								
8-5074-03	ワイヤーラック 1536-225	49,000	57,600	1184	1184	125								
8-5074-04	ワイヤーラック 1536-227	53,500	65,400	1184	1184	125								
8-5084-01	ワイヤーラック 1536-211	38,300	48,900	1184	1184	125								
8-5084-02	ワイヤーラック 1536-213	43,800	59,300	1184	1184	125								
8-5084-03	ワイヤーラック 1536-215	55,900	68,000	1184	1184	125								
8-5084-04	ワイヤーラック 1536-217	59,800	77,200	1184	1184	125								
8-5164-11	ナビガードルスタンド NNF-GP	29,000	31,600			1304								
8-5164-12	ナビガードルスタンド NNF-GB	29,000	31,600			1304								
8-5165-11	ナビガードルスタンド NNF-P	26,000	28,200			1304								
8-5165-12	ナビガードルスタンド NNF-B	26,000	28,200			1304								
8-5166-11	ナビガードルスタンド NNF-S-GP	36,000	38,600			1304								
8-5166-12	ナビガードルスタンド NNF-S-GB	29,000	31,600			1304								
8-5167-21	ナビガードルスタンドNNB-2P	17,000	19,000			1304						310		
8-5167-22	ナビガードルスタンドNNB-2B	17,000	19,000			1304						310		
8-5168-21	ナビガードルスタンドNNW-2P	19,800	22,000			1304						310		
8-5168-22	ナビガードルスタンドNNW-2B	19,800	22,000			1304						310		
8-5169-21	ナビガードルスタンドNNSB-2P	19,800	22,000			1304						310		
8-5169-22	ナビガードルスタンドNNSB-2B	19,800	22,000			1304						310		
8-5256-01	折りたたみ式傘立て 6269-251	10,300	11,000	2649	2649	259								
8-5256-02	折りたたみ式傘立て 6160-982	14,300	15,000	2649	2649	259							410	
8-5662-01	ガス漏れ検知用スプレーリクチェックLC	1,350	1,500	2906	2906									
8-5686-01	クリーンノールニトリル手袋 粉無し 百枚	3,500	3,900	2739	2739	572								
8-5686-02	クリーンノールニトリル手袋 粉無しM 百枚	3,500	3,900	2739	2739	572								
8-5686-03	クリーンノールニトリル手袋 粉無しS 百枚	3,500	3,900	2739	2739	572								
8-5686-51	クリーンノールニトリルロングL1000枚	31,500	35,100	2739	2739									
8-5686-52	クリーンノールニトリルロングM1000枚	31,500	35,100	2739	2739									
8-5686-53	クリーンノールニトリルロングS1000枚	31,500	35,100	2739	2739									
8-5687-01	クリーンノールニトリル手袋短指無し 百枚	2,700	3,000	2741	2741	571								
8-5687-02	クリーンノールニトリル手袋短指無しM 百枚	2,700	3,000	2741	2741	571								
8-5687-03	クリーンノールニトリル手袋短指無しS 百枚	2,700	3,000	2741	2741	571								
8-5687-51	クリーンノールショート L 1000枚入	23,900	26,700	2741	2741									
8-5687-52	クリーンノールショート M 1000枚入	23,900	26,700	2741	2741									
8-5687-53	クリーンノールショート S 1000枚入	23,900	26,700	2741	2741									
8-5688-01	クリーンファーストニトリル L 100枚	4,700	5,200	2739	2739									
8-5688-02	クリーンファーストニトリル M 100枚	4,700	5,200	2739	2739									
8-5688-03	クリーンファーストニトリル S 100枚	4,700	5,200	2739	2739									
8-5688-31	クリーンファーストニトリルST-L 百枚	5,200	5,700	2739	2739									
8-5688-32	クリーンファーストニトリルST-M 百枚	5,200	5,700	2739	2739									
8-5688-33	クリーンファーストニトリルST-S 百枚	5,200	5,700	2739	2739									
8-5688-51	クリーンファーストニトリル L 千枚	42,000	46,500	2739	2739									
8-5688-52	クリーンファーストニトリル M 千枚	42,000	46,500	2739	2739									
8-5688-53	クリーンファーストニトリル S 千枚	42,000	46,500	2739	2739									
8-5704-01	スツール WS025-VPI ピンク	17,800	19,100			752								
8-5704-02	スツール WS025-VBL ブルー	17,800	19,100			752								
8-5704-03	スツール WS025-VBK ブラック	17,800	19,100			752								
8-5800-11	エンドクリナー MTH-K36	10,500	11,500			1239								
8-5837-01	スツール WS021-VPI ピンク	18,200	19,500			756								
8-5837-02	スツール WS021-VBL ブルー	18,200	19,500			756								
8-5837-03	スツール WS021-VBK ブラック	18,200	19,500			756								
8-5838-01	スツール WS026-VPI ピンク	27,000	28,900			752								
8-5838-02	スツール WS026-VBL ブルー	27,000	28,900			752								
8-5838-03	スツール WS026-VBK ブラック	27,000	28,900			752								
8-5866-11	アルティアハーフトレAHT-75V	3,000	3,800	1177	1177	104								
8-5866-12	アルティアハーフトレAHT-150V	3,800	4,800	1177	1177	104								
8-5866-13	アルティアハーフトレAHT-75BLV	3,000	3,800	1177	1177	104								
8-5866-14	ハーフトレAHT-150BLV	3,800	4,800	1177	1177	104								
8-5866-15	アルティアハーフトレAHT-75PKV	3,000	3,800	1177	1177	104								
8-5866-16	ハーフトレAHT-150PKV	3,800	4,800	1177	1177	104								
8-5866-17	アルティアハーフトレAHT-75CV	3,000	3,800	1177	1177	104								
8-5866-18	アルティアハーフトレAHT-150CV	3,800	4,600	1177	1177	104								
8-5879-01	エコノミー内視鏡保管庫 ENN-04	217,000	238,000			1232								
8-5879-02	エコノミー内視鏡保管庫 ENN-08	315,000	345,000			1232								
8-5879-03	内視鏡保管庫ドライENN-04D	290,000	310,000			1232								
8-5879-04	内視鏡保管庫ドライENN-08D	390,000	418,000			1232								
8-5884-01	ヨーロッパアンカートII ES-B2B	78,500	80,000			182								
8-5884-02	ヨーロッパアンカートII ES-B2P	78,500	80,000			182								
8-5884-03	ヨーロッパアンカートII ES-B5B	91,000	95,500			182								
8-5884-04	ヨーロッパアンカートII ES-B5P	91,000	95,500			182								
8-5885-01	器械展開台 TM-1200	548,000	630,000			1566								
8-5885-11	器械展開台 TM-1200補助天板	30,000	37,600			1566								
8-5886-01	メーヨー型消毒盤台 TM-950-3N	300,000	345,000			1565								
8-5886-11	メーヨー型消毒盤台 交換用トレイ	20,000	25,000			1565								
8-6454-01	ポンベスタンドO2S-2	15,000	18,900			1040						333		
8-6454-02	ポンベスタンドO2S-4	17,000	21,300			1040						333		
8-6454-03	ポンベスタンドO2S-8	27,000	34,000			1040						333		
8-6459-11	NVメーヨー型消毒盤台NV-S900G	370,000	426,000			1563								
8-6459-12	NVメーヨー型消毒盤台NV-S1200G	410,000	472,000			1563								
8-6460-11	NVメーヨー型消毒盤台NV-S900E	500,000	575,000			1563								
8-6460-12	NVメーヨー型消毒盤台NV-S1200E	550,000	633,000			1563								
8-6496-01	トレーニング機器Rabbit PB200	110,000	135,000									419		
8-6500-21	らくらくあるくんRkunn-1V点滴棒	10,100	11,300			1835						176		
8-6503-01	オベ室用消毒盤台950KG-281	98,000	122,500			1569								
8-6503-02	オベ室用消毒盤台950KG-282	105,000	131,500			1569								
8-6527-01	婦人科検診用スカートGINSKT 10枚	2,400	2,150			530								
8-6563-11	セリオ長期保存用WETタオル12175	14,000	14,400			657								
8-6804-11	グリーン 検診用ノズルシールシート	1,380	1,430			1599								
8-6975-01	ハイタイプボンPNK-01	65,000	67,800			201								
8-6995-01	ワンストップ救急カートHKK-R	168,000	208,000			1006								



2022年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビズ2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
8-6995-11	ワンストップ救急カート1 2横仕切板	780	1,000			1006								
8-6995-12	ワンストップ救急カート1 4横仕切板	550	700			1006								
8-6995-13	ワンストップ救急カートボンベスタンド	20,000	25,000			1006								
8-6996-01	ワンストップ処置車アルティオレタイプ	169,000	203,000			214								
8-6996-02	ワンストップ処置車ステンレス棚板	169,000	203,000			214								
8-6997-01	滅菌コンテナ搬送カートSCC-8667	220,000	275,000			1504								
8-6998-01	折りたたみ展開台TM-950-F	120,000	150,000			1567								
8-7084-11	カレンカートII SC-PC1PB	112,000	114,000			157								
8-7084-12	カレンカートII SC-PC1BB	112,000	114,000			157								
8-7467-23	おむつ交換車201CN	79,000	89,500			1927								
8-7479-21	滅菌用耐熱PP袋 小 50枚	2,600	2,850	2621	2621							395		
8-7479-22	滅菌用耐熱PP袋 中 50枚	3,900	4,200	2621	2621									
8-7479-23	滅菌用耐熱PP袋 大 50枚	5,400	5,800	2621	2621									
8-7918-31	専用ティッシュHP-100 2ロール入	1,380	1,520			1934						394		
8-8141-01	防水シーツNo.5500	6,000	6,130									110		
8-8334-01	ストップウォッチ8RDA69-008	7,000	8,500	2414	2414	2068								
8-8441-01	薬局開錠セット	49,000	49,700			347								
8-8692-01	高圧蒸気滅菌器HF-220	475,000	500,000	2976	2976	1506						382		
8-8692-02	高圧蒸気滅菌器HF-260	510,000	535,000	2976	2976	1506						382		
8-8693-02	高圧蒸気滅菌器FX-220	430,000	455,000	2976	2976	1507								
8-8693-03	高圧蒸気滅菌器FX-260	460,000	485,000	2976	2976	1507								
8-8693-11	高圧蒸気滅菌器HE150	350,000	375,000	2976	2976	1507								
8-8863-01	内視鏡スタンド3本掛	150,000	180,000			1235								
8-8863-02	内視鏡スタンド6本掛	240,000	288,000			1235								
8-8870-01	折りたたみ回診車HF-1	95,000	118,800			221								
8-8870-02	折りたたみ回診車HF-2	109,000	136,300			221								
8-8881-21	貯尿バッグ用ディスコカバー UBC	4,700	5,750			1914								
8-8956-11	カレンカートII SC-K3P	98,000	100,000			181								
8-8956-12	カレンカートII SC-K3B	98,000	100,000			181								
8-8973-11	カレンカートII SC-S1P	108,000	110,000			214								
8-8973-12	カレンカートII SC-S1B	108,000	110,000			214								
8-8973-13	カレンカートII SC-S2P	119,000	124,000			214								
8-8973-14	カレンカートII SC-S2B	119,000	124,000			214								
8-8974-11	カレンカートII SC-T1P	144,000	149,000			174								
8-8974-12	カレンカートII SC-T1B	144,000	149,000			174								
8-8974-13	SC-DP カレンカートII	134,000	136,000			174								
8-8974-14	SC-DB カレンカートII	134,000	136,000			174								
8-8975-11	カレンカートII SC-PC1P	107,000	109,000			157								
8-8975-12	カレンカートII SC-PC1B	107,000	109,000			157								
8-9295-11	電源タップホルダーOA縦	4,800	6,000			1311								
8-9295-12	電源タップホルダーOA縦2	7,200	10,000			1311								
8-9559-01	2本掛け内視鏡スタンドENDS-OP	27,000	33,900			1236								
8-9690-01	カラー小児用脈血帯 21-7-01ピンク	600	680			1288								
8-9690-02	カラー小児用脈血帯 ブルー 21-7-0	600	680			1288								
8-9690-03	カラー小児用脈血帯 21-7-01レッド	600	680			1288								
8-9690-04	カラー小児用脈血帯 グリーン 21-7-	600	680			1288								
8-9690-05	カラー小児用脈血帯 イエロー 21-7-	600	680			1288								
8-9721-21	ナビロールポリエチ手袋 L	350	390			576								
8-9721-22	ナビロールポリエチ手袋 M	350	390			576								
8-9721-23	ナビロールポリエチ手袋 S	350	390			576								
89-7385-42	透明化試薬(組織用) HISTOスタータ	150,000	170,000	1688	1688									
89-7385-43	透明化試薬(組織用) HISTO-1 3	80,000	93,000	1688	1688									
89-7385-44	透明化試薬(組織用) HISTO-1 1	168,000	190,000	1688	1688									
89-7385-45	透明化試薬(組織用) HISTO-2 3	24,000	31,000	1688	1688									
89-7385-46	透明化試薬(組織用) HISTO-2 1	50,000	60,000	1688	1688									
89-7385-47	透明化試薬(組織用) HISTO-1 a	36,000	44,000	1688	1688									
89-7385-48	透明化試薬(組織用) HISTO-1 a	96,000	110,000	1688	1688									
89-7385-49	透明化試薬(組織用) HISTO-1 a	190,000	214,000	1688	1688									
89-7385-50	透明化試薬(3D細胞培養用) HISTO	130,000	148,000	1688	1688									
89-7385-51	透明化試薬(3D細胞培養用) HISTO	84,000	97,000	1688	1688									
89-7385-52	透明化試薬(3D細胞培養用) HISTO	209,000	236,000	1688	1688									
89-7385-63	試薬 OV-05	19,000	25,000	1689	1689									
89-7385-64	試薬 OV-15	30,000	37,000	1689	1689									
89-7385-65	試薬 OV-30	48,000	56,000	1689	1689									
89-7385-66	試薬 OV-100	80,000	91,000	1689	1689									
89-7385-67	試薬 VM-15	21,000	28,000	1689	1689									
89-7385-68	試薬 VM-30	35,000	43,000	1689	1689									
89-7385-69	試薬 VM-100	67,000	78,000	1689	1689									
89-7385-73	試薬 BSLM-2	24,000	31,000	1689	1689									
89-7385-74	試薬 BSLM-1	24,000	31,000	1689	1689									
89-7385-75	試薬 BSLC-1	24,000	31,000	1689	1689									
89-7385-76	試薬 BSLS-1	24,000	31,000	1689	1689									
89-7385-77	試薬 CW0, 75	12,000	18,000	1689	1689									
89-7385-78	試薬 CW1, 75	13,000	19,000	1689	1689									
89-7385-79	試薬 CW3, 5	14,000	20,000	1689	1689									
89-7385-80	試薬 CW7	15,000	21,000	1689	1689									
8-9932-03	ヨーロッパアンカートII ET-BP	86,000	87,000			157								
8-9932-04	ヨーロッパアンカートII ET-BB	86,000	87,000			157								
9-132-01	固定金具 L型 大 5入	1,800	2,900	2900	2900									
9-132-02	固定金具 L型 小 5入	1,200	2,100	2900	2900									
9-132-03	固定金具 I型 大 5入	1,800	2,800	2900	2900									
9-132-04	固定金具 I型 小 5入	1,200	1,900	2900	2900									
9-2400-01	スーパービュア(PVC・粉無) L 百枚	3,200	3,500	2748	2748									
9-2400-02	スーパービュア(PVC・粉無) M 百枚	3,200	3,500	2748	2748									
9-2400-03	スーパービュア(PVC・粉無) S 百枚	3,200	3,500	2748	2748									
9-2400-11	スーパービュアPVC L 1000枚入	28,800	31,700	2748	2748									
9-2400-12	スーパービュアPVC M 1000枚入	28,800	31,700	2748	2748									
9-2400-13	スーパービュアPVC S 1000枚入	28,800	31,700	2748	2748									
9-5318-01	静電気除去テープ SDT255	2,230	2,400	3194	3194		290							
9-5318-02	静電気除去テープ SDT505	4,260	4,650	3194	3194		290							
9-5318-03	静電気除去テープ SDT1005	8,330	8,600	3194	3194		290							
9-5322-01	静電気除去シート SD-2525	1,080	1,180	3184	3184									
9-5322-02	静電気除去シート SD-5050	3,500	3,780	3184	3184									
9-5322-03	静電気除去シート SD-50100	7,000	7,550	3184	3184									
9-867-01	ラポラン白ブラサジ 小 10+1コ入	890	950	2104	2104		146							
9-867-02	ラポラン白ブラサジ 中 10+1コ入	1,100	1,150	2104	2104		146							
9-867-03	ラポラン白ブラサジ 大 10+1コ入	1,200	1,250	2104	2104		146							
9-868-13	ラポランセット 120 11本	1,200	1,300	2102	2102									