

# 価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2021  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2021

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
4	1-9002-41	定温乾燥器 ON-300SB	114,000	<b>117,000</b>
4	1-9002-42	定温乾燥器 ON-450SB	128,000	<b>131,000</b>
4	1-9002-43	定温乾燥器 ON-600SB	158,000	<b>163,000</b>
4	1-9002-44	定温乾燥器 ON-300SB-R	114,000	<b>117,000</b>
4	1-9002-45	定温乾燥器 ON-450SB-R	128,000	<b>131,000</b>
4	1-9002-46	定温乾燥器 ON-600SB-R	158,000	<b>163,000</b>
4	1-9004-41	定温乾燥器 ONW-300SB	126,000	<b>129,000</b>
4	1-9004-42	定温乾燥器 ONW-450SB	142,000	<b>145,000</b>
4	1-9004-43	定温乾燥器 ONW-600SB	174,000	<b>179,000</b>
4	1-9004-44	定温乾燥器 ONW-300SB-R	126,000	<b>129,000</b>
4	1-9004-45	定温乾燥器 ONW-450SB-R	142,000	<b>145,000</b>
4	1-9004-46	定温乾燥器 ONW-600SB-R	174,000	<b>179,000</b>
4	1-9002-41-22	検査書付定温乾燥器 ON-300SB	124,000	<b>127,000</b>
4	1-9002-42-22	検査書付定温乾燥器 ON-450SB	138,000	<b>141,000</b>
4	1-9002-43-22	検査書付定温乾燥器 ON-600SB	168,000	<b>173,000</b>
4	1-9002-44-22	検査書付定温乾燥器 ON-300SB-R	124,000	<b>127,000</b>
4	1-9002-45-22	検査書付定温乾燥器 ON-450SB-R	138,000	<b>141,000</b>
4	1-9002-46-22	検査書付定温乾燥器 ON-600SB-R	168,000	<b>173,000</b>
4	1-9004-41-22	検査書付定温乾燥器 ONW-300SB	136,000	<b>139,000</b>
4	1-9004-42-22	検査書付定温乾燥器 ONW-450SB	152,000	<b>155,000</b>
4	1-9004-43-22	検査書付定温乾燥器 ONW-600SB	184,000	<b>189,000</b>
4	1-9004-44-22	検査書付定温乾燥器ONW-300SB-R	136,000	<b>139,000</b>
4	1-9004-45-22	検査書付定温乾燥器ONW-450SB-R	152,000	<b>155,000</b>
4	1-9004-46-22	検査書付定温乾燥器ONW-600SB-R	184,000	<b>189,000</b>
5	1-8999-51	定温乾燥器 OF-300SB	152,000	<b>155,000</b>
5	1-8999-52	定温乾燥器 OF-450SB	178,000	<b>181,000</b>
5	1-8999-53	定温乾燥器 OF-600SB	216,000	<b>221,000</b>
5	1-8999-54	定温乾燥器 OF-300SB-R	152,000	<b>155,000</b>
5	1-8999-55	定温乾燥器 OF-450SB-R	178,000	<b>181,000</b>
5	1-8999-56	定温乾燥器 OF-600SB-R	216,000	<b>221,000</b>
5	1-9000-31	定温乾燥器 OFW-300SB	173,000	<b>176,000</b>
5	1-9000-32	定温乾燥器 OFW-450SB	199,000	<b>202,000</b>
5	1-9000-33	定温乾燥器 OFW-600SB	237,000	<b>242,000</b>
5	1-9000-34	定温乾燥器 OFW-300SB-R	173,000	<b>176,000</b>
5	1-9000-35	定温乾燥器 OFW-450SB-R	199,000	<b>202,000</b>
5	1-9000-36	定温乾燥器 OFW-600SB-R	237,000	<b>242,000</b>
5	1-8999-51-22	検査書付定温乾燥器 OF-300SB	162,000	<b>165,000</b>
5	1-8999-52-22	検査書付定温乾燥器 OF-450SB	188,000	<b>191,000</b>
5	1-8999-53-22	検査書付定温乾燥器 OF-600SB	226,000	<b>231,000</b>
5	1-8999-54-22	検査書付定温乾燥器 OF-300SB-R	162,000	<b>165,000</b>
5	1-8999-55-22	検査書付定温乾燥器 OF-450SB-R	188,000	<b>191,000</b>
5	1-8999-56-22	検査書付定温乾燥器 OF-600SB-R	226,000	<b>231,000</b>
5	1-9000-31-22	検査書付定温乾燥器 OFW-300SB	183,000	<b>186,000</b>
5	1-9000-32-22	検査書付定温乾燥器 OFW-450SB	209,000	<b>212,000</b>
5	1-9000-33-22	検査書付定温乾燥器 OFW-600SB	247,000	<b>252,000</b>
5	1-9000-34-22	検査書付定温乾燥器OFW-300SB-R	183,000	<b>186,000</b>
5	1-9000-35-22	検査書付定温乾燥器OFW-450SB-R	209,000	<b>212,000</b>
5	1-9000-36-22	検査書付定温乾燥器OFW-600SB-R	247,000	<b>252,000</b>
9	1-7477-51	定温乾燥器 EO-300V	86,000	<b>89,000</b>
9	1-7477-52	定温乾燥器 EO-450V	99,000	<b>103,000</b>
9	1-9381-51	定温乾燥器 EO-600V	125,000	<b>132,000</b>
9	1-9381-52	定温乾燥器 EO-700V	130,000	<b>137,000</b>
9	1-7478-41	定温乾燥器 EOP-300V	94,000	<b>97,000</b>
9	1-7478-42	定温乾燥器 EOP-450V	107,000	<b>111,000</b>
9	1-9382-41	定温乾燥器 EOP-600V	133,000	<b>140,000</b>
9	1-9382-42	定温乾燥器 EOP-700V	138,000	<b>145,000</b>
9	1-7477-51-22	検査書付 定温乾燥器 EO-300V	96,000	<b>99,000</b>
9	1-7477-52-22	検査書付 定温乾燥器 EO-450V	109,000	<b>113,000</b>
9	1-9381-51-22	検査書付 定温乾燥器 EO-600V	135,000	<b>142,000</b>
9	1-9381-52-22	検査書付 定温乾燥器 EO-700V	140,000	<b>147,000</b>
9	1-7478-41-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-300V	104,000	<b>107,000</b>
9	1-7478-42-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-450V	117,000	<b>121,000</b>
9	1-9382-41-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-600V	143,000	<b>150,000</b>
9	1-9382-42-22	検査書付 定温乾燥器 EOP-700V	148,000	<b>155,000</b>
12	4-580-01	アラームオプションUPO3A-100AS	7,900	<b>8,200</b>
12	1-6105-21	架台 3070T	25,000	<b>27,000</b>
12	1-6105-22	架台 4570T	28,000	<b>30,000</b>
12	1-6105-23	架台 6070T	30,000	<b>32,000</b>
12	1-9937-21	架台 OK-300S1	37,000	<b>39,000</b>
12	1-9937-22	架台 OK-450S1	42,500	<b>46,000</b>
12	1-9937-23	架台 OK-600S1	53,000	<b>57,000</b>
12	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,900	<b>5,200</b>
12	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	8,200	<b>9,200</b>
12	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,800	<b>4,000</b>
14	2-7856-21	マルチオープン MOV-300SB	195,000	<b>201,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
14	2-7856-22	マルチオープン MOV-450SB	225,000	<b>236,000</b>
15	2-7833-11	ハイトンブオープン HTO-300S	299,000	<b>302,000</b>
15	2-7833-12	ハイトンブオープン HTO-450S	361,000	<b>368,000</b>
15	2-7833-11-22	検査書付 オープン HTO-300S	309,000	<b>312,000</b>
15	2-7833-12-22	検査書付 オープン HTO-450S	371,000	<b>378,000</b>
17	1-5197-01	送風定温乾燥器堅牢タイプ FC-1000	910,000	<b>968,000</b>
17	1-5197-02	送風定温乾燥器堅牢タイプ FC-2000	1,310,000	<b>1,380,000</b>
17	1-5197-12	送風定温乾燥器堅牢 予備棚板FC2000	36,000	<b>48,000</b>
18	2-1200-11	真空乾燥器 AVO-200V-CR	260,000	<b>269,000</b>
18	2-1200-12	真空乾燥器 AVO-250V-CR	300,000	<b>310,000</b>
18	2-1200-13	真空乾燥器 AVO-310V-CR	360,000	<b>374,000</b>
18	1-2186-11	真空乾燥器 AVO-200V	185,000	<b>194,000</b>
18	1-2186-12	真空乾燥器 AVO-250V	219,000	<b>229,000</b>
18	1-2186-13	真空乾燥器 AVO-310V	285,000	<b>299,000</b>
18	1-2186-14	真空乾燥器 AVO-450V	550,000	<b>572,000</b>
19	1-7547-51	真空乾燥器 AVO-200SB	197,000	<b>206,000</b>
19	1-7547-52	真空乾燥器 AVO-250SB	230,000	<b>240,000</b>
19	1-7547-53	真空乾燥器 AVO-310SB	298,000	<b>312,000</b>
19	1-7547-54	真空乾燥器 AVO-450SB	570,000	<b>592,000</b>
19	1-7547-61	真空乾燥器 AVO-200SB-D	218,000	<b>227,000</b>
19	1-7547-62	真空乾燥器 AVO-250SB-D	250,000	<b>260,000</b>
19	1-7547-63	真空乾燥器 AVO-310SB-D	318,000	<b>332,000</b>
19	1-7547-64	真空乾燥器 AVO-450SB-D	590,000	<b>612,000</b>
20	2-2186-11	真空乾燥器用架台AVO-450T	53,000	<b>60,000</b>
21	3-8686-11	スタンド部 コーロドランプセット	8,000	<b>8,700</b>
27	1-9007-31	インキュベーター IW-300SB	118,000	<b>121,000</b>
27	1-9007-32	インキュベーター IW-450SB	138,000	<b>141,000</b>
27	1-9007-33	インキュベーター IW-600SB	158,000	<b>163,000</b>
27	1-9007-34	インキュベーター IW-900SB	210,000	<b>215,000</b>
27	1-9007-31-22	検査書付インキュベータ IW-300SB	128,000	<b>131,000</b>
27	1-9007-32-22	検査書付インキュベータ IW-450SB	148,000	<b>151,000</b>
27	1-9007-33-22	検査書付インキュベータ IW-600SB	168,000	<b>173,000</b>
27	1-9007-34-22	検査書付インキュベータ IW-900SB	220,000	<b>225,000</b>
31	1-7474-31	インキュベーター EIP-300V	94,000	<b>97,000</b>
31	1-7474-32	インキュベーター EIP-450V	107,000	<b>111,000</b>
31	1-9384-31	インキュベーター EIP-600V	133,000	<b>140,000</b>
31	1-9384-32	インキュベーター EIP-700V	138,000	<b>145,000</b>
31	1-7473-41	インキュベーター EI-300V	86,000	<b>89,000</b>
31	1-7473-42	インキュベーター EI-450V	99,000	<b>103,000</b>
31	1-9383-41	インキュベーター EI-600V	125,000	<b>132,000</b>
31	1-9383-42	インキュベーター EI-700V	130,000	<b>137,000</b>
31	1-7474-31-22	検査書付インキュベーターEIP-300V	104,000	<b>107,000</b>
31	1-7474-32-22	検査書付インキュベーターEIP-450V	117,000	<b>121,000</b>
31	1-9384-31-22	検査書付インキュベーターEIP-600V	143,000	<b>150,000</b>
31	1-9384-32-22	検査書付インキュベーターEIP-700V	148,000	<b>155,000</b>
31	1-7473-41-22	検査書付インキュベーターEI-300V	96,000	<b>99,000</b>
31	1-7473-42-22	検査書付インキュベーターEI-450V	109,000	<b>113,000</b>
31	1-9383-41-22	検査書付インキュベーターEI-600V	135,000	<b>142,000</b>
31	1-9383-42-22	検査書付インキュベーターEI-700V	140,000	<b>147,000</b>
31	1-9937-21	架台 OK-300S1	37,000	<b>39,000</b>
31	1-9937-22	架台 OK-450S1	42,500	<b>46,000</b>
31	1-9937-23	架台 OK-600S1	53,000	<b>57,000</b>
31	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,800	<b>4,000</b>
31	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,900	<b>5,200</b>
31	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	8,200	<b>9,200</b>
32	63-1267-32	SI-4955パーソナルインキュベーター	46,000	<b>49,000</b>
33	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	79,800	<b>83,400</b>
36	3-6815-01	CO2インキュベーター E-22	390,000	<b>398,000</b>
36	3-6815-02	CO2インキュベーター E-50	450,000	<b>460,000</b>
36	3-6815-01-22	検査書付 CO2インキュベーターE-22	400,000	<b>406,000</b>
36	3-6815-02-22	検査書付 CO2インキュベーターE-50	460,000	<b>470,000</b>
38	3-6812-01	UV殺菌装置 UVT	50,000	<b>50,500</b>
40	2-926-21	クールインキュベーターFCI-280G	69,800	<b>73,000</b>
40	2-926-22	クールインキュベーターFCI-280HG	89,000	<b>93,000</b>
40	3-7056-01	インキュベータFI-280	42,000	<b>44,000</b>
40	3-7055-01	アイキューブクールストックFCS-280	39,800	<b>42,000</b>
41	2-926-21-22	検査書付インキュベーターFCI-280G	79,800	<b>83,000</b>
41	2-926-22-22	検査書付インキュベータFCI-280HG	99,000	<b>103,000</b>
41	3-7056-01-22	検査書付 インキュベータFI-280	52,000	<b>54,000</b>
41	3-7055-01-22	検査書付 クールストックFCS-280	49,800	<b>52,000</b>
44	3-6100-01	シェイキングインキュベーター 本体	480,000	<b>498,000</b>
45	1-6142-11	小型振盪恒温器PIC-101S	120,000	<b>122,500</b>
46	1-5838-22	シェーカー専用ラックB	10,000	<b>12,000</b>
51	1-915-11	ラコムエース HT-10DN	110,000	<b>120,000</b>
51	1-103-03	アクリル水槽 小	16,000	<b>18,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
51	1-103-04	アクリル水槽 大	23,500	<b>27,000</b>
51	1-915-11-22	検査書付 ラコムエース HT-10DN	120,000	<b>130,000</b>
52	1-102-01	ウォーターバス IWB-100型	34,000	<b>40,000</b>
56	1-6111-11	スマートウォーターバス TB-1N	58,000	<b>63,000</b>
56	1-6111-12	スマートウォーターバス TB-2N	65,000	<b>71,000</b>
60	2-7824-01	低温恒温水槽(ペルチェ式) CTB-1	178,000	<b>188,000</b>
60	2-7824-02	低温恒温水槽(ペルチェ式) CTB-2	228,000	<b>239,000</b>
60	1-5940-01	卓上型低温恒温水槽 T-22LA	265,000	<b>285,000</b>
60	1-840-01-22	検査書付 卓上型低温恒温水槽T-22LA	275,000	<b>295,000</b>
62	1-2949-01	ECウォーターバスターラEWS100R	49,000	<b>52,000</b>
62	1-2951-01	ECウォーターバスターラEWS100RD	65,000	<b>68,000</b>
62	2-7940-31	ウォーターバスターラWBS-80M	59,800	<b>61,000</b>
63	1-5172-01	シェイキングバス SB-13	148,000	<b>149,500</b>
63	1-5172-02	シェイキングバス SB-20	198,000	<b>199,500</b>
64	1-5948-02	ロータリーシェイキングバスSBR-13	190,000	<b>191,000</b>
64	1-7938-01	ロータリーシェイキングバスSBR-20	228,000	<b>229,000</b>
67	1-2950-01	ECオイルバスターラEOS-200R	51,600	<b>54,000</b>
67	1-2952-01	ECオイルバスターラEOS-200RD	67,000	<b>70,000</b>
67	2-7939-21	オイルバスターラOBS-200M	68,000	<b>69,000</b>
67	2-7939-22	OBS-250M オイルバスターラ	98,000	<b>99,000</b>
69	1-4312-02	ステンレス角型水槽SKOB-02	28,000	<b>32,300</b>
69	1-103-03	アクリル水槽 小	16,000	<b>18,000</b>
69	1-103-04	アクリル水槽 大	23,500	<b>27,000</b>
69	1-1516-01	湯煎器 150	5,100	<b>6,500</b>
69	1-1516-02	湯煎器 180	6,550	<b>7,750</b>
69	1-1516-03	湯煎器 210	7,190	<b>8,500</b>
73	1-5903-01	バストリートメントS5525-4OZ	9,760	<b>10,200</b>
74	1-9386-31	ホットプレート CHP-170AF	38,000	<b>39,900</b>
74	1-9386-32	ホットプレート CHP-250AF	56,000	<b>58,800</b>
74	1-9386-33	ホットプレート CHP-400AF	88,000	<b>92,500</b>
74	1-9387-41	ホットプレート CHP-170DF	41,000	<b>43,000</b>
74	1-9387-42	ホットプレート CHP-250DF	59,000	<b>62,000</b>
74	1-9387-43	ホットプレート CHP-400DF	98,000	<b>99,900</b>
75	1-4600-31	ホットプレート NA-1A	42,000	<b>43,000</b>
75	1-4600-32	ホットプレート NA-2A	62,000	<b>64,000</b>
75	1-4600-41	ホットプレート NA-3LA	83,000	<b>86,000</b>
75	1-4600-42	ホットプレート NA-3HA	92,000	<b>96,000</b>
75	1-4601-31	ホットプレート ND-1A	47,000	<b>49,000</b>
75	1-4601-32	ホットプレート ND-2A	70,000	<b>74,000</b>
75	1-4601-41	ホットプレート ND-3LA	99,000	<b>104,000</b>
75	1-4601-42	ホットプレート ND-3HA	103,000	<b>109,000</b>
77	1-9385-21	エコノミーホットプレートEHP-170N	26,000	<b>27,000</b>
77	1-9385-22	エコノミーホットプレートEHP-250N	36,500	<b>37,500</b>
77	1-2941-01	ホットプレートHHP-140D	36,300	<b>38,000</b>
77	1-2941-02	ホットプレートHHP-170D	42,000	<b>44,000</b>
77	1-2941-03	ホットプレートHHP-250D	56,000	<b>58,800</b>
81	1-5170-01	ネオホットプレートHI-1000	86,000	<b>94,000</b>
81	1-6141-11	トレタイプホットプレートTHI1000	108,000	<b>112,000</b>
82	2-644-01	ホットプレートHPR-4030	115,000	<b>121,000</b>
82	2-645-01	ビッグホットプレートHPRB-6040	170,000	<b>186,000</b>
82	2-647-01	高温ホットプレートHPRH-4030	260,000	<b>275,000</b>
85	1-4115-11	ホットプレート EC-1200N	110,000	<b>115,000</b>
85	1-7558-11	ECホットプレート EC-1200NR	120,000	<b>125,000</b>
86	1-5885-01	メガホットプレート EC-7050	195,000	<b>199,000</b>
87	1-5870-01	クリーンホットプレート MH-180CS	88,000	<b>89,000</b>
88	1-914-11	ホットプレート HP-4530N	92,000	<b>105,000</b>
92	1-2811-01	ドライブブロックバスMyBL-100	45,000	<b>47,000</b>
92	1-2811-02	ドライブブロックバスMyBL-100C	95,000	<b>98,000</b>
92	1-2933-01	ブロックバスシェーカーMyBL-100S	135,000	<b>139,000</b>
92	1-2933-02	ブロックバスシェーカーMyBL-100CS	185,000	<b>190,000</b>
93	1-2812-01	ミニブロックバスMyBL-10	32,000	<b>34,000</b>
93	2-951-01	ミニクールブロックバスMyBL-10C	63,000	<b>66,000</b>
93	1-2934-01	シェイキングインキュベーターMyBLP2S	112,000	<b>115,000</b>
99	2-9528-01	ミニブロックバスMD-MINI	42,000	<b>45,000</b>
99	2-9528-02	ミニブロックバスMC0203	95,000	<b>98,000</b>
100	2-9500-01	ドライブバスEL-01	65,000	<b>68,000</b>
100	2-9500-02	ドライブバスEL-02	79,000	<b>83,000</b>
100	2-9500-11	ドライブバス用ブロックMD-B0. 2	18,000	<b>19,000</b>
100	2-9500-12	ドライブバス用ブロックMD-B0. 5	18,000	<b>19,000</b>
100	2-9500-13	ドライブバス用ブロックMD-B1. 5	18,000	<b>19,000</b>
100	2-9500-14	ドライブバス用ブロックMD-B1. 5V	18,000	<b>19,000</b>
100	2-9500-15	ドライブバス用ブロックMD-B17	18,000	<b>19,000</b>
100	2-9500-16	ドライブバス用ブロックMD-B29	18,000	<b>19,000</b>
100	2-9500-17	EL-01用ビーズバス槽MD-BD01	22,000	<b>23,000</b>
100	2-9500-18	EL-02用ビーズバス槽MD-BD02	45,000	<b>47,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
100	2-7828-21	加熱攪拌ドライバス HDBS-1	245,000	<b>247,000</b>
100	2-7828-22	加熱攪拌ドライバス HDBS-6	320,000	<b>322,000</b>
114	1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	160,000	<b>165,000</b>
114	1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	225,000	<b>248,000</b>
114	1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	173,000	<b>187,000</b>
114	1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	248,000	<b>270,000</b>
115	3-6543-01	小型プログラム電気炉 ROP-001H	206,000	<b>216,000</b>
120	1-7555-21	プログラム管状電気炉 TMF-300N	275,000	<b>280,000</b>
120	1-7555-42	プログラム管状電気炉TMF-500N	325,000	<b>330,000</b>
130	3-980-01	ニクロム線 NCHW1-02	460	<b>520</b>
130	3-980-04	ニクロム線 NCHW1-05	620	<b>730</b>
130	3-980-05	ニクロム線 NCHW1-06	700	<b>900</b>
130	3-980-06	ニクロム線 NCHW1-08	970	<b>1,240</b>
130	3-980-07	ニクロム線 NCHW1-10	1,180	<b>1,610</b>
130	3-980-12	ニクロム線 NCHW1-032	530	<b>630</b>
130	3-980-13	ニクロム線 NCHW1-04	570	<b>660</b>
135	1-1585-02	低温循環水槽 LTC-S1400S	348,000	<b>395,000</b>
135	1-1585-03	低温循環水槽 LTC-S1400L	362,000	<b>405,000</b>
144	3-1468-03	薬用冷蔵ショーケース ESMS-153S	225,000	<b>245,000</b>
144	3-1468-04	薬用冷蔵ショーケース ESMS-335S	318,000	<b>340,000</b>
144	2-1199-05	薬用冷蔵ショーケース IMS-552S	520,000	<b>556,000</b>
144	2-1199-03	薬用冷蔵ショーケースIMS-552-RA	605,000	<b>625,000</b>
144	2-1199-02	薬用冷蔵ショーケースIMS-1198	833,000	<b>890,000</b>
144	2-1199-04	冷蔵ショーケースIMS-1198-RA	933,000	<b>980,000</b>
157	4-1453-01	TFS-110DX ドライアイス保管庫	450,000	<b>525,000</b>
157	4-1453-02	TFS-170DX ドライアイス保管庫	560,000	<b>654,000</b>
157	4-1453-03	TFS-250DX ドライアイス保管庫	685,000	<b>799,000</b>
157	4-1453-04	TFS-110DZ ドライアイス保管庫	500,000	<b>584,000</b>
157	4-1453-05	TFS-170DZ ドライアイス保管庫	650,000	<b>759,000</b>
157	4-1453-06	TFS-250DZ ドライアイス保管庫	760,000	<b>887,000</b>
159	1-5472-01	トルネード スタンダード SM-101	76,500	<b>79,500</b>
159	1-5472-02	トルネード スタンダード SM-102	76,500	<b>79,500</b>
159	1-5472-03	トルネード スタンダード SM-103	76,500	<b>79,500</b>
159	1-5472-04	トルネード スタンダード SM-104	76,500	<b>79,500</b>
159	1-5473-01	トルネード タイマー付 SMT-101	84,500	<b>88,000</b>
159	1-5473-02	トルネード タイマー付 SMT-102	84,500	<b>88,000</b>
159	1-5473-03	トルネード タイマー付 SMT-103	84,500	<b>88,000</b>
159	1-5473-04	トルネード タイマー付 SMT-104	84,500	<b>88,000</b>
159	1-5474-01	トルネード 高出力タイプ PM-201	92,500	<b>97,000</b>
159	1-5474-02	トルネード 高出力タイプ PM-202	92,500	<b>97,000</b>
159	1-5474-03	トルネード 高出力タイプ PM-203	92,500	<b>97,000</b>
159	1-5474-04	トルネード 高出力タイプ PM-204	92,500	<b>97,000</b>
161	1-1051-11	エコノミー攪拌機 BLG-2	86,600	<b>91,000</b>
161	1-1051-12	エコノミー攪拌機 BLG-3	86,600	<b>91,000</b>
161	1-1051-13	エコノミー攪拌機 BLG-4	86,600	<b>91,000</b>
164	1-4194-31	簡易型攪拌機 SS-P1	47,000	<b>49,000</b>
164	1-4194-32	簡易型攪拌機 SS-P2	55,000	<b>58,000</b>
164	1-4194-33	簡易型攪拌機 SS-P2F	86,000	<b>90,000</b>
165	1-1341-01	デジタル攪拌機 BL-300D	89,000	<b>93,000</b>
165	1-1341-02	デジタル攪拌機 BLG-2D	99,500	<b>105,000</b>
165	1-1341-03	デジタル攪拌機 BLG-3D	99,500	<b>105,000</b>
165	1-1341-04	デジタル攪拌機 BLG-4D	99,500	<b>105,000</b>
165	1-7721-11	高速攪拌機 ST-200	157,000	<b>165,000</b>
171	4-1656-01	2DS-1 マルチロータリーミキサー	258,000	<b>259,500</b>
174	1-4208-01	エア-攪拌機 AS-1	89,500	<b>94,000</b>
174	1-4208-02	エア-攪拌機 AS-2	94,500	<b>99,000</b>
174	1-4208-03	エア-攪拌機 AS-3	98,000	<b>103,000</b>
185	1-4603-22	ハイパワースターラー RP-1DN	55,900	<b>58,900</b>
185	1-4603-21	ハイパワースターラー RP-1AN	49,500	<b>51,900</b>
185	1-4602-32	マグネチックスターラー RS-1DN	25,000	<b>26,500</b>
185	1-4604-32	マグネチックスターラーRS-4DN	66,000	<b>69,500</b>
185	1-4605-32	マグネチックスターラーRS-6DN	95,000	<b>99,800</b>
185	1-4602-41	マグネチックスターラー RS-1AN	19,000	<b>20,000</b>
185	1-4604-31	マグネチックスターラーRS-4AN	59,500	<b>62,500</b>
185	1-4605-31	マグネチックスターラーRS-6AN	89,000	<b>93,500</b>
186	2-4990-01	パソリナミニスターラーCT-MINI	7,800	<b>7,900</b>
186	2-4990-02	パソリナミニスターラーCT-1AT	9,900	<b>10,000</b>
186	2-4990-03	パソリナミニスターラーCT-3AT	13,900	<b>14,600</b>
186	2-4990-04	パソリナミニスターラーCT-5AT	18,500	<b>19,500</b>
189	1-4130-21	マグネチックスターラー HS-30DN	38,000	<b>39,800</b>
189	1-4130-22	HS-30DNG マグネチックスターラー	41,000	<b>42,800</b>
189	1-4646-11	マグネチックスターラー HS-50E-A	24,000	<b>24,800</b>
189	1-7578-11	バッテリーパック EAP-11	4,000	<b>6,200</b>
192	2-952-01	電磁式スターラーMLS-100C	36,000	<b>38,000</b>
193	1-4239-01	スリムスターラー KSI-4	58,000	<b>61,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
193	1-4239-02	スリムスターラー KSI-8	81,900	<b>86,000</b>
193	1-4239-03	スリムスターラー KSI-12	103,000	<b>108,000</b>
193	1-4239-04	KSI-16 スリムスターラー	132,000	<b>139,000</b>
193	1-5940-01	スリムスターラー KSS-4	55,000	<b>58,000</b>
193	1-5940-02	スリムスターラー KSS-8	84,500	<b>89,000</b>
193	1-5940-03	スリムスターラー KSS-12	95,000	<b>99,000</b>
193	3-9511-01	キューベツスターラー MT-1	28,000	<b>29,000</b>
193	3-9511-02	キューベツスターラー MT-3	36,000	<b>37,000</b>
195	4-437-01	ミクロスターラー HS-MIC	14,800	<b>15,600</b>
195	4-570-01	ミクロスターラー HS-MIC4	48,000	<b>48,800</b>
195	4-570-02	ミクロスターラー HS-MIC8	65,000	<b>66,000</b>
195	1-2954-01	バイアルスターラーHS-10VA	75,000	<b>79,000</b>
197	1-4609-25	マグネチックスターラー S-1	16,400	<b>17,000</b>
197	1-4609-26	マグネチックスターラー B-1	22,300	<b>23,500</b>
197	1-4609-23	スターラーコントローラー CB-1	23,000	<b>24,000</b>
197	1-4609-24	スターラーコントローラー CB-4	27,000	<b>28,500</b>
197	1-4609-31	スターラーS-1用ジョイントバー	250	<b>260</b>
197	1-4609-32	スターラーB-1用ジョイントバー	500	<b>530</b>
198	3-1492-01	パワースターラーVPS-160B	45,000	<b>47,000</b>
198	3-1492-02	パワースターラーVPS-200B	68,000	<b>71,000</b>
198	3-6757-01	パワースターラー VPS-160BD	60,000	<b>62,000</b>
198	3-6757-02	パワースターラー VPS-200BD	83,000	<b>86,000</b>
198	3-1493-01	パワースターラーVPS-160S	48,000	<b>50,000</b>
198	3-1493-02	パワースターラーVPS-200S	72,000	<b>75,000</b>
198	3-6758-01	パワースターラー VPS-160SD	63,000	<b>65,000</b>
198	3-6758-02	パワースターラー VPS-200SD	87,000	<b>90,000</b>
199	3-6759-01	パワースターラー VPS-150S3	128,000	<b>133,000</b>
199	3-6775-01	パワースターラー VPS-200SOB	93,000	<b>95,000</b>
199	3-1494-01	パワーホットスターラーVPHS-190A	142,000	<b>144,000</b>
199	3-1494-02	パワーホットスターラーVPHS-230A	175,000	<b>177,000</b>
200	1-5917-13	重量物用スタンド KO-3	9,800	<b>11,400</b>
201	1-4136-01	ハイパワースターラー HPS-100	90,700	<b>93,800</b>
202	1-6170-01	ハイパワースターラー HPS-100B	112,800	<b>115,800</b>
202	1-4136-02	デジタル大型スターラー HPS-200	100,900	<b>104,000</b>
202	1-4140-01	デジタル大型スターラー HPS-500R	147,000	<b>150,000</b>
204	1-4606-42	ホットスターラーREXIM RSH-1DN	36,000	<b>37,800</b>
204	1-4607-42	ホットスターラーREXIM RSH-4DN	99,000	<b>104,000</b>
204	1-4608-32	ホットスターラーREXIM RSH-6DN	138,000	<b>144,500</b>
204	1-4606-31	ホットスターラーREXIM RSH-1AN	30,000	<b>31,500</b>
204	1-4607-51	ホットスターラーREXIM RSH-4AN	89,000	<b>93,500</b>
204	1-4608-41	ホットスターラーREXIM RSH-6AN	118,000	<b>124,000</b>
205	1-2937-02	ホットスターラーHSH-4A	90,700	<b>94,000</b>
205	1-2937-03	ホットスターラーHSH-6A	151,000	<b>157,000</b>
205	1-2945-02	ホットスターラーHSH-4D	99,900	<b>105,000</b>
205	1-2945-03	ホットスターラーHSH-6D	163,000	<b>166,000</b>
206	2-8080-31	ホットスターラー CHPS-170AF	43,000	<b>45,000</b>
206	2-8080-32	ホットスターラー CHPS-250AF	61,000	<b>64,000</b>
206	2-8081-41	ホットスターラー CHPS-170DF	46,000	<b>48,500</b>
206	2-8081-42	ホットスターラー CHPS-250DF	64,000	<b>67,000</b>
206	3-1494-01	パワーホットスターラーVPHS-190A	142,000	<b>144,000</b>
206	3-1494-02	パワーホットスターラーVPHS-230A	175,000	<b>177,000</b>
211	1-246-12	ホットスターラー HS-7BHSD	98,000	<b>109,000</b>
214	2-1205-01	バイアルホットスターラーHSH-10VA	103,000	<b>108,000</b>
214	1-248-11	ホットスターラー6連式 HS-360H	220,000	<b>260,000</b>
214	3-7051-01	10連式ホットスターラーMS-H-S10	141,000	<b>143,000</b>
215	3-8944-06	丸フラ用アルミブロック 9728898	57,000	<b>51,000</b>
216	1-5086-21	クールスターラー CSB-900S	280,000	<b>303,000</b>
218	3-6657-03	レギュラー攪拌子 C 7x20 10個	1,170	<b>1,520</b>
218	3-6657-04	レギュラー攪拌子 C 8x25 10個	1,520	<b>2,080</b>
218	3-6657-05	レギュラー攪拌子 C 8x30 10個	1,520	<b>2,080</b>
218	3-6657-06	レギュラー攪拌子 C 8x35 10個	1,620	<b>2,320</b>
218	3-6657-07	レギュラー攪拌子 C 8x40 10個	1,620	<b>2,320</b>
223	1-1212-02	回転子ケース R φ170×51	8,800	<b>9,000</b>
224	1-4611-21	試験管ミキサーTRIO HM-1N	24,200	<b>25,500</b>
224	1-4611-22	試験管ミキサーTRIO HM-1FN	29,700	<b>31,000</b>
224	1-4611-23	試験管ミキサーTRIO HM-2N	29,700	<b>31,000</b>
224	1-4611-24	試験管ミキサーTRIO HM-2FN	35,200	<b>36,900</b>
224	1-4610-31	TRIO用 シングルアタッチメント SA	400	<b>760</b>
228	3-6215-01	試験管ミキサー ZX3	31,500	<b>34,200</b>
228	3-6215-02	試験管ミキサー TX4	52,500	<b>55,500</b>
228	3-6215-11	試験管ミキサー ソフトブラットフォーム	5,800	<b>6,200</b>
228	3-6215-12	ミキサーチューブ用ブラットフォーム	6,900	<b>7,500</b>
228	3-6215-13	マイクロプレート用ブラットフォーム	10,100	<b>10,900</b>
228	2-9839-01	ボルテックスミキサーHS120318	40,800	<b>42,000</b>
230	1-5173-01	マイクロプレートミキサー NS-P	47,900	<b>48,900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
231	1-7573-01	多連式マイクロプレートミキサーNS-4P	69,000	<b>69,800</b>
234	1-6168-11	加温型ロッキングミキサー HRM-1B	128,000	<b>131,000</b>
234	1-6168-11-22	検査書付 ロッキングミキサーHRM-1B	138,000	<b>141,000</b>
235	3-5570-01	インテリミキサー本体1011910	110,000	<b>119,000</b>
235	3-5570-11	ロッキングブラットフォーム1011973	14,700	<b>15,000</b>
235	3-5570-12	プロッティングラック1011972	12,400	<b>12,800</b>
235	3-5570-13	30mmチューブラック1011966	10,500	<b>10,900</b>
235	3-5570-24	16mmチューブラック1011967	10,900	<b>11,300</b>
235	3-5570-15	13mmチューブラック1011968	9,000	<b>9,200</b>
235	3-5570-16	11mmチューブラック1011969	9,000	<b>9,200</b>
235	3-5570-17	9mmチューブラック1011970	9,000	<b>9,200</b>
235	3-5570-18	ミックスラック1011971	12,000	<b>12,400</b>
236	3-8633-01	オービシェイカーJR BT302	198,000	<b>166,000</b>
236	3-8633-11	BT302用ベース H1000-MR	48,000	<b>42,000</b>
236	3-8633-13	三角フラスコ H1000-MR-125	6,500	<b>5,500</b>
236	3-8633-14	三角フラスコ H1000-MR-250	7,500	<b>6,500</b>
236	3-8633-15	三角フラスコ H1000-MR-500	7,500	<b>6,500</b>
236	3-8633-16	三角フラスコ H1000-MR-1000	12,000	<b>10,000</b>
236	3-8633-17	三角フラスコ H1000-MR-CMB	8,500	<b>7,500</b>
236	3-8633-18	チューブ H1000-MR-T15	28,000	<b>26,000</b>
236	3-8633-19	チューブ H1000-MR-T50	28,000	<b>26,000</b>
236	3-8633-20	マイクロプレート H1000-MR-MP	15,000	<b>14,000</b>
236	2-986-01	オービタルシェーカーSRR-3001	160,000	<b>167,000</b>
236	2-986-01-22	検査書付シェーカーAS-MOR-3001	170,000	<b>177,000</b>
238	4-597-01	ネオシェーカー ICNS-LR	348,000	<b>350,000</b>
238	4-597-01-22	検査書付 ネオシェーカー ICNS-LR	358,000	<b>360,000</b>
239	2-7827-01	ネオシェーカー NS-LR	120,000	<b>126,000</b>
239	2-7827-02	ネオシェーカー NS-8	138,000	<b>145,000</b>
239	2-7827-03	ネオシェーカー NS-R	136,000	<b>143,000</b>
239	2-7827-06	ネオシェーカー NS-S	76,000	<b>80,000</b>
239	2-7827-01-22	検査書付 ネオシェーカー NS-LR	130,000	<b>136,000</b>
239	3-6560-01	電磁式オービタルシェーカー COSH6	155,000	<b>159,000</b>
240	1-205-01	ラボシェイカー(往復運動) SR-1	138,100	<b>142,000</b>
240	1-226-01	ダブルアクシヨナルシェイカーSRR-2	174,800	<b>179,000</b>
240	1-205-01-22	検査書付 ラボシェイカー往復運動SR-1	148,100	<b>152,000</b>
240	1-226-01-22	検査書付 ラボシェイカー SRR-2	184,800	<b>189,000</b>
240	2-9513-21	エンゼルバイブレーターデジタル 50Hz	12,000	<b>14,000</b>
240	2-9513-22	エンゼルバイブレーターデジタル 60Hz	12,000	<b>14,000</b>
241	3-6765-01	ラボシェイカーワイド SR-5	188,000	<b>190,000</b>
242	1-5452-31	万能シェーカー US-W100	280,000	<b>282,000</b>
242	1-5452-31-22	検査書付 万能シェーカー US-W100	290,000	<b>292,000</b>
243	3-6574-01	チューブローテーター ATR280	50,000	<b>52,000</b>
243	3-6574-01-22	検査書付チューブローテーターATR280	60,000	<b>62,000</b>
245	2-922-01	ミニローテーターACR-100	39,000	<b>42,000</b>
245	2-922-01-22	検査書付 ミニローテーターACR-100	49,000	<b>52,000</b>
246	1-5181-01	チューブローテーターTR-118	76,900	<b>78,500</b>
246	1-5181-02	チューブローテーターTR-350	76,900	<b>78,500</b>
246	1-5181-03	ステンレスローテーター TR-118S	80,000	<b>81,500</b>
246	1-5181-01-22	検査書付チューブローテーターTR-118	86,900	<b>88,500</b>
246	1-5181-02-22	検査書付チューブローテーターTR-350	86,900	<b>88,500</b>
246	1-5181-03-22	検査書付 ローテーター TR-118S	90,000	<b>91,500</b>
247	1-5174-01	ビッグローターBR-2	198,000	<b>208,000</b>
247	1-5174-01-22	検査書付 ビッグローターBR-2	208,000	<b>218,000</b>
254	1-7722-11	ホモジナイザー HG-200	207,000	<b>218,000</b>
254	1-7722-02	シャフトジェネレーター K-7S	82,000	<b>86,000</b>
254	1-7722-03	シャフトジェネレーター K-12S	87,800	<b>92,000</b>
254	1-7722-04	シャフトジェネレーター K-20S	104,000	<b>110,000</b>
254	1-7722-05	シャフトジェネレーター K-30	113,000	<b>119,000</b>
254	1-7723-11	ホモミキサー HM-300 タイマーなし	240,000	<b>250,000</b>
254	1-7723-12	ホモミキサー HM-310 タイマーあり	254,000	<b>268,000</b>
257	3-6375-11	0.5mlベッスルFH65000-0001	22,000	<b>20,000</b>
259	2-4478-01	ホモジナイザーベッスル 1004-39	1,000	<b>1,100</b>
259	2-4478-02	ホモジナイザーベッスル 1005-39	1,000	<b>1,100</b>
260	3-8509-01	ホモジナイザー5ml 6264837	19,700	<b>20,300</b>
260	3-8509-02	ホモジナイザー10ml 6264838	21,200	<b>21,600</b>
260	3-8509-03	ホモジナイザー15ml 6264839	21,000	<b>21,800</b>
260	3-8509-04	ホモジナイザー30ml 6264840	22,000	<b>22,700</b>
260	3-8509-05	ホモジナイザー55ml 6264841	30,000	<b>31,000</b>
274	2-4219-01	バッグホモジナイザーBH-W	280,000	<b>315,000</b>
280	2-7903-11	小型熱プレス機 H300-01	415,000	<b>435,000</b>
280	2-7903-12	小型熱プレス機 H300-05	456,500	<b>478,000</b>
280	2-7903-13	小型熱プレス機 H300-15	456,500	<b>478,000</b>
280	1-6002-32	小型熱プレス機 H300-10D	910,000	<b>950,000</b>
280	2-8157-11	小型熱プレス機 HC300-01	598,000	<b>628,000</b>
280	2-8157-12	小型熱プレス機 HC300-05	649,000	<b>680,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
280	2-8157-13	小型熱プレス機 HC300-15	649,000	<b>680,000</b>
281	1-1187-01	ハイブレッシャージャッキ J-1	199,000	<b>209,000</b>
281	1-1187-02	ハイブレッシャージャッキ J-5	270,000	<b>284,000</b>
281	1-2997-01	ハイブレッシャージャッキJ-1MP	320,000	<b>335,000</b>
281	1-313-01	ハイブレッシャージャッキ J-15	270,000	<b>284,000</b>
281	1-2996-01	ハイブレッシャージャッキJ-20	650,000	<b>680,000</b>
282	1-2958-01	ビーズ破砕装置BM-1S	138,000	<b>140,000</b>
282	3-6925-01	ビーズ粉砕機チューブ19-610 50本	29,800	<b>25,000</b>
282	3-6925-03	ビーズ粉砕機チューブ19-617 50本	29,800	<b>25,000</b>
282	3-6925-04	ビーズ粉砕機チューブ19-618 50本	29,800	<b>25,000</b>
282	3-6925-06	ビーズ粉砕機チューブ19-622 50本	32,000	<b>27,000</b>
282	3-6925-07	ビーズ粉砕機チューブ19-626 50本	32,000	<b>27,000</b>
282	3-6925-08	ビーズ粉砕機チューブ19-627 50本	32,000	<b>27,000</b>
282	3-6925-09	ビーズ粉砕機チューブ19-628 50本	32,000	<b>27,000</b>
282	3-6925-10	ビーズ粉砕機チューブ19-620 50本	32,000	<b>27,000</b>
282	3-6925-11	ビーズ粉砕機チューブ19-6357 50本	41,000	<b>35,000</b>
282	3-6925-12	ビーズ粉砕機チューブ19-677 50本	41,000	<b>35,000</b>
282	3-6925-13	ビーズ粉砕機チューブ19-678 50本	41,000	<b>35,000</b>
282	3-6925-15	ビーズ粉砕機用チューブ 19-6350	53,500	<b>45,000</b>
282	3-6925-16	ビーズ粉砕機チューブ19-6357 50本	53,500	<b>45,000</b>
282	3-6925-17	ビーズ粉砕機チューブ19-6358 50本	53,500	<b>45,000</b>
282	3-6925-18	ビーズ粉砕機用チューブ 19-6508	53,500	<b>45,000</b>
283	4-461-01	ビーズ式粉砕機 BHA-6	268,000	<b>280,000</b>
283	4-2890-01	BHA-24 ビーズ式粉砕機	760,000	<b>680,000</b>
285	6-552-05	磁製ボールミル 210	22,900	<b>30,900</b>
285	6-552-16	磁製ボールミル 240	25,000	<b>31,400</b>
285	6-552-17	磁製ボールミル 300	50,000	<b>59,600</b>
289	5-4043-03	アルミナボール HD-4	2,300	<b>3,050</b>
289	5-4043-06	アルミナボール HD-8	2,300	<b>3,050</b>
292	3-6385-01	ガラスビーズ 3 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-03	ガラスビーズ 4 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-04	ガラスビーズ 5 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-05	ガラスビーズ 6 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-06	ガラスビーズ 7 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-07	ガラスビーズ 8 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-08	ガラスビーズ 9 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-09	ガラスビーズ 10 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-10	ガラスビーズ 11 MATT	9,800	<b>9,000</b>
292	3-6385-11	ガラスビーズ 12 MATT	12,500	<b>11,000</b>
292	3-6385-12	ガラスビーズ 13 MATT	12,500	<b>11,000</b>
292	3-6385-13	ガラスビーズ 14 MATT	12,500	<b>11,000</b>
292	3-6385-14	ガラスビーズ 15 MATT	15,000	<b>13,500</b>
292	3-6385-02	ガラスビーズ 16 MATT	15,000	<b>13,500</b>
292	3-6386-01	ガラスビーズ 3 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-03	ガラスビーズ 4 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-04	ガラスビーズ 5 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-05	ガラスビーズ 6 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-06	ガラスビーズ 7 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-07	ガラスビーズ 8 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-08	ガラスビーズ 9 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-09	ガラスビーズ 10 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-10	ガラスビーズ 11 GLOSSY	12,000	<b>11,000</b>
292	3-6386-11	ガラスビーズ 12 GLOSSY	14,000	<b>12,500</b>
292	3-6386-12	ガラスビーズ 13 GLOSSY	14,000	<b>12,500</b>
292	3-6386-13	ガラスビーズ 14 GLOSSY	16,000	<b>14,000</b>
292	3-6386-14	ガラスビーズ 15 GLOSSY	16,000	<b>14,000</b>
292	3-6386-02	ガラスビーズ 16 GLOSSY	18,000	<b>16,000</b>
295	2-888-05	メノー乳鉢80X100X32	58,000	<b>61,000</b>
295	2-888-06	メノー乳鉢100X120X40	86,000	<b>90,000</b>
295	2-888-07	メノー乳鉢110X130X42	118,000	<b>124,000</b>
295	2-888-08	メノー乳鉢120X150X50	198,000	<b>208,000</b>
295	2-887-01	メノー乳鉢40X50X11	7,500	<b>7,800</b>
299	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	8,300	<b>10,000</b>
299	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	12,600	<b>15,500</b>
299	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	18,500	<b>24,500</b>
303	1-8990-11	ミニふるい振とう機 MVS-1N	82,000	<b>83,000</b>
303	5-3269-01	水平旋回ふるい SKH-01	255,000	<b>259,000</b>
313	4-803-01	粉体計量供給機 PSF-100SA	210,000	<b>225,000</b>
313	4-803-02	PSF-200SA 粉体供給機	270,000	<b>285,000</b>
314	5-5710-11	パン型造粒機 PZ-01R	99,700	<b>105,000</b>
314	1-6061-11	中容量パン型造粒機 PZ-02R	188,800	<b>198,000</b>
314	1-6162-11	乾燥パン型造粒機 DPZ-01R	229,000	<b>240,000</b>
314	5-3329-02	ポットミキサー PM-01	87,800	<b>89,200</b>
318	3-6046-01	新鉄帯のご盛 BS-23	190,000	<b>260,000</b>
321	3-9515-01	研磨布シート #60 10枚	780	<b>900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
321	3-9515-02	研磨布シート #80 10枚	720	<b>830</b>
321	3-9515-03	研磨布シート #100	670	<b>780</b>
321	3-9515-04	研磨布シート #150 10枚	670	<b>780</b>
321	3-9515-05	研磨布シート #240 10枚	670	<b>780</b>
321	3-9515-06	研磨布シート #320 10枚	670	<b>780</b>
321	3-9515-07	研磨布シート #400 10枚	670	<b>780</b>
321	3-9516-01	耐水研磨紙 #120 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-02	耐水研磨紙 #150 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-03	耐水研磨紙 #180 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-04	耐水研磨紙 #240 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-05	耐水研磨紙 #320 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-06	耐水研磨紙 #400 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-07	耐水研磨紙 #600 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-08	耐水研磨紙 #800 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-09	耐水研磨紙 #1000	550	<b>630</b>
321	3-9516-10	耐水研磨紙 #1200 10枚	550	<b>630</b>
321	3-9516-11	耐水研磨紙 #1500 10枚	660	<b>750</b>
321	3-9516-12	耐水研磨紙 #2000 10枚	710	<b>800</b>
323	3-9015-05	研磨布 10枚入 #120	1,340	<b>1,800</b>
328	2-9401-01	小型ペンタイプツールPT-α II	11,000	<b>16,000</b>
333	2-9517-01	卓上旋盤Compact3	82,300	<b>104,000</b>
333	2-9517-02	卓上旋盤Compact7	125,000	<b>147,000</b>
333	2-9517-11	卓上旋盤ドリルチャック3	5,700	<b>7,230</b>
333	2-9517-12	卓上旋盤ドリルチャック7	5,100	<b>6,620</b>
333	2-9517-14	卓上旋盤回転センター	5,100	<b>5,640</b>
333	2-9518-01	フライス盤Little Milling1	125,000	<b>147,000</b>
333	2-9518-02	フライス盤Little Milling9	222,000	<b>244,000</b>
333	2-9518-11	卓上フライス盤クイックバイス(大)	15,000	<b>20,500</b>
334	2-016-01	小型ボール盤DP-A	24,800	<b>34,800</b>
334	2-016-02	小型ボール盤 DP-2A	56,000	<b>63,200</b>
338	6-5005-01	ハンダこてセット X-2000E	2,100	<b>2,450</b>
345	1-9346-01	シリコンハケ066097 小 白	1,300	<b>1,400</b>
345	1-9346-02	シリコンハケ066096 小 黄	1,300	<b>1,400</b>
345	1-9346-03	シリコンハケ066095 小 青	1,300	<b>1,400</b>
345	1-9346-04	シリコンハケ066094 大 白	1,400	<b>1,500</b>
345	1-9346-05	シリコンハケ066093 大 黄	1,400	<b>1,500</b>
345	1-9346-06	シリコンハケ066092 大 青	1,400	<b>1,500</b>
345	3-9040-11	平ハケ 12515	200	<b>210</b>
345	3-9040-12	平ハケ 12516	300	<b>320</b>
345	3-9040-13	平ハケ 12517	400	<b>430</b>
345	3-9040-14	平ハケ 12518	600	<b>630</b>
357	1-3519-13	チューピングポンプ用オプションDG-1	29,500	<b>32,000</b>
357	1-3519-14	チューピングポンプ用オプションDG-2	32,500	<b>34,800</b>
357	1-3519-15	チューピングポンプ用オプション1515	37,000	<b>39,800</b>
357	1-3519-16	チューピングポンプ用オプション2515	37,000	<b>39,800</b>
357	1-7580-11	チューピングポンプ TP-1973D	56,000	<b>65,000</b>
357	1-7580-12	チューピングポンプ TP-1973	37,000	<b>43,000</b>
357	1-7580-13	チューピングポンプ TP-1973R	56,000	<b>65,000</b>
357	1-9028-11	チューピングポンプ MP-1983E	70,000	<b>77,000</b>
358	2-7870-01	チューピングポンプ TP-10SA	58,000	<b>61,000</b>
358	2-7870-02	チューピングポンプTP-20SA	89,000	<b>94,000</b>
359	2-1515-21	定量送液ポンプ NRP-3000	170,000	<b>199,000</b>
364	1-5425-21	チューピングポンプ 313/US200型	240,000	<b>250,000</b>
364	1-5425-03	追加ポンプヘッド ISO-313X	42,200	<b>49,000</b>
373	2-8156-01	ギヤポンプユニット GPU-1	48,000	<b>48,500</b>
373	2-8156-02	ギヤポンプユニット GPU-2	51,000	<b>51,500</b>
373	2-8156-03	小型耐薬ギヤポンプ GPU-3	56,000	<b>56,500</b>
374	1-4248-01	ミニウォーターポンプ EWP-01	22,000	<b>26,500</b>
374	1-7578-11	バッテリーパック EAP-11	4,000	<b>6,200</b>
375	1-9782-01	マイクロリングポンプ RP-Q1. 5S	8,400	<b>8,550</b>
375	1-5927-01	吸排耐薬ポンプ PT-10	67,000	<b>68,000</b>
375	1-5927-02	吸排耐薬ポンプ PT-20	70,000	<b>71,000</b>
381	6-9201-03	バレルポンプ 6083463	40,900	<b>38,000</b>
381	6-9201-01	バレルポンプ 5601-0500	42,900	<b>39,000</b>
381	6-9201-04	バレルポンプ 9001341	49,000	<b>44,000</b>
381	6-9201-05	バレルポンプ 6802513	76,000	<b>69,000</b>
381	6-9201-06	バレルポンプ 9001362	73,200	<b>67,000</b>
381	6-9201-07	バレルポンプ 9001363	79,000	<b>72,000</b>
383	1-3344-01	サイフォンポンプBL-2	270	<b>300</b>
383	1-3344-02	サイフォンポンプ BL-2 イエロー	270	<b>300</b>
383	1-3344-03	サイフォンポンプ BL-2 グリーン	270	<b>300</b>
383	1-3344-04	サイフォンポンプ BL-2 ライトブルー	270	<b>300</b>
383	1-3344-05	サイフォンポンプ BL-2 グレー	270	<b>300</b>
383	1-3344-06	サイフォンポンプ BL-2 ブラック	270	<b>300</b>
383	1-3344-07	サイフォンポンプ BL-2 ピンク	270	<b>300</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
385	3-8194-04	ディスポサンプラー 4660836	3,200	<b>3,000</b>
385	3-8195-02	液体サンプラー 9303955	50,000	<b>48,000</b>
385	3-8195-03	液体サンプラー 9303956	75,000	<b>70,000</b>
385	3-8188-01	ビスコサンプラー 6253163	54,200	<b>49,000</b>
385	3-8188-02	ビスコサンプラー 9303965	63,700	<b>58,000</b>
385	3-8188-03	ビスコサンプラー 9303966	95,000	<b>85,000</b>
385	3-8188-04	ビスコサンプラー 6803102	72,200	<b>65,000</b>
385	3-8188-05	ビスコサンプラー 9303960	81,700	<b>75,000</b>
385	3-8188-06	ビスコサンプラー 9303961	122,000	<b>110,000</b>
386	1-5703-14	ACアダプター PA-1203	12,000	<b>13,000</b>
386	1-5703-33	インピンジャーホルダー080840-52	6,700	<b>7,500</b>
388	1-7578-01	ミニエアポンプ EAP-01	25,000	<b>25,500</b>
388	1-7578-11	バッテリーパック EAP-11	4,000	<b>6,200</b>
389	1-7482-11	マルチエアステーションMAS-1	28,000	<b>29,500</b>
390	3-7050-11	PPCOVacuumBottles	7,400	<b>7,800</b>
391	1-5827-01	交換用ニードルアダプター 155503	8,700	<b>8,800</b>
391	1-6255-01	吸引ハンドオペレーター155500	39,800	<b>43,200</b>
392	2-7838-11	コンパクトドライアスピレーターDAS-01	32,000	<b>34,000</b>
393	1-7483-41	アスピレーター GAS-1N	56,000	<b>58,800</b>
393	1-7483-31	アスピレーター減圧調整弁	25,000	<b>26,000</b>
393	1-860-11	循環アスピレーター WJ-15	65,000	<b>68,000</b>
393	1-860-12	循環アスピレーター WJ-20	65,000	<b>68,000</b>
393	1-5699-01	バキューガード 6722-5000 10個	17,800	<b>18,870</b>
396	1-5827-01	研究用マルチエアポンプ LMP-100	78,000	<b>81,000</b>
398	1-8701-03	フィルタレギュレーターB45-02G-2	13,100	<b>13,700</b>
399	3-8601-11	エアコンプレッサー DRS-210-39	79,800	<b>88,000</b>
399	1-3472-01	エアコンプレッサーDR-115-22L	75,600	<b>84,000</b>
400	3-5120-01	オイルフリーコンプレッサー DP-40C	56,000	<b>62,000</b>
400	3-5120-02	オイルフリーコンプレッサー DP-90C	76,000	<b>83,000</b>
400	3-5120-03	オイルフリーコンプレッサーDP-120C	78,000	<b>86,000</b>
401	2-4017-12	クリーンエアコンプレッサーP4-EFA	420,000	<b>480,000</b>
401	1-8873-01	クリーンエアユニット P4-QD10	570,000	<b>630,000</b>
401	1-8873-02	クリーンエアコンプレッサーP6-EFA	530,000	<b>560,000</b>
401	1-8873-03	クリーンエアコンプレッサーP6-QD20	650,000	<b>700,000</b>
401	1-8698-01	超低露点エアードライヤー QD10-50	290,000	<b>320,000</b>
401	1-8698-02	超低露点エアードライヤー QD10-75	300,000	<b>350,000</b>
401	1-8698-03	超低露点エアードライヤー QD20-50	290,000	<b>350,000</b>
401	1-8698-04	超低露点エアードライヤー QD20-75	300,000	<b>350,000</b>
403	1-8696-04	作業台取付用G金具 G-2	2,200	<b>2,800</b>
403	1-8696-05	ボールバルブ BVLC06-02	2,200	<b>2,500</b>
409	3-5230-01	オイルフリー真空ポンプ DP-40V	56,000	<b>62,000</b>
409	3-5230-02	オイルフリー真空ポンプ DP-90V	76,000	<b>83,000</b>
409	3-5230-03	オイルフリー真空ポンプ DP-90VH	76,000	<b>83,000</b>
409	3-5230-04	オイルフリー真空ポンプ DP-120V	78,000	<b>86,000</b>
409	3-5230-05	オイルフリー真空ポンプ DP-120VH	78,000	<b>86,000</b>
417	4-450-11	静音油回転真空ポンプVDO11	150,000	<b>153,000</b>
417	4-450-12	静音油回転真空ポンプVDO22	199,000	<b>202,000</b>
421	3-8292-01	ロータリー真空ポンプ P4-pro4	164,000	<b>169,000</b>
421	3-8292-02	ロータリー真空ポンプ CRV-pro6	188,000	<b>194,000</b>
421	3-8292-03	ロータリー真空ポンプ CRV-pro8	198,000	<b>204,500</b>
433	2-788-01	真空用電気フィードスルーFE16-9S	29,000	<b>30,000</b>
433	2-788-02	真空用電気フィードスルーFE16-9	44,000	<b>45,000</b>
433	2-788-12	真空用電気フィードスルー真空側コネクタ	18,000	<b>19,000</b>
438	1-5871-01	真空ポンプ用架台 SPY	23,000	<b>24,000</b>
441	1-5880-02	上皿電子分析天秤用校正分銅200gE2級	33,000	<b>39,600</b>
446	4-560-11	台はかり プリンター	19,800	<b>21,500</b>
446	4-560-12	台はかり プリンター用感熱紙 16巻	2,500	<b>2,700</b>
448	1-9990-11	校正分銅内蔵精密電子天秤210G1M	82,500	<b>88,000</b>
448	1-9990-12	校正分銅内蔵精密電子天秤410G1M	85,000	<b>91,000</b>
448	1-9990-13	校正分銅内蔵精密電子天秤220G001	85,000	<b>91,000</b>
448	1-9990-14	校正分銅内蔵精密電子天秤420G001	85,000	<b>91,000</b>
451	3-6553-01	電子天秤 AXA1003	45,000	<b>49,000</b>
451	3-6553-02	電子天秤 AXA3003	52,000	<b>54,000</b>
451	3-6553-07	AXA5003 電子天秤500g	59,000	<b>61,000</b>
451	3-6553-03	電子天秤 AXA10002	45,000	<b>46,500</b>
451	3-6553-04	電子天秤 AXA20002	45,000	<b>46,500</b>
451	3-6553-05	電子天秤 AXA30002	52,000	<b>54,000</b>
451	3-6553-06	電子天秤 AXA50002	69,000	<b>71,000</b>
451	3-6553-11	RS/USB 電子天秤ケーブル	2,700	<b>2,900</b>
451	4-560-11	台はかり プリンター	19,800	<b>21,500</b>
451	4-560-12	台はかり プリンター用感熱紙 16巻	2,500	<b>2,700</b>
457	3-6699-11	電子天秤AXB3002	32,000	<b>33,500</b>
457	3-6699-12	電子天秤AXB6002	39,000	<b>41,000</b>
457	3-6699-03	電子天秤 AXB30001	26,000	<b>27,000</b>
457	3-6699-04	電子天秤 AXB60001	39,800	<b>41,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
460	3-6685-01	防塵防水電子天秤 WPB3K01	39,800	<b>40,500</b>
460	3-6685-02	防塵防水電子天秤 WPB6K02	39,800	<b>40,500</b>
460	3-6685-03	防塵防水電子天秤 WPB15K1	39,800	<b>40,500</b>
460	3-6685-04	防塵防水電子天秤 WPB30K1	39,800	<b>40,500</b>
468	3-6688-01	防塵・防水はかり WPS3K1	22,000	<b>23,000</b>
468	3-6688-02	防塵・防水はかり WPS6K1	22,000	<b>23,000</b>
468	3-6688-03	防塵・防水はかり WPS15K2	22,000	<b>23,000</b>
468	3-6688-04	防塵・防水はかり WPS30K5	22,000	<b>23,000</b>
468	4-540-01	卓上台はかり BPS3K01	35,000	<b>36,000</b>
468	4-540-02	卓上台はかり BPS6K01	35,000	<b>36,000</b>
468	4-540-03	卓上台はかり BPS15K05	35,000	<b>36,000</b>
468	4-540-04	卓上台はかり BPS30K1	35,000	<b>36,000</b>
469	4-559-01	防水台はかり WPLS30K1	70,000	<b>73,000</b>
469	4-559-02	防水台はかり WPLS60K1	74,000	<b>78,000</b>
469	4-559-03	防水台はかり WPLS150K5	78,000	<b>79,980</b>
470	4-483-02	AXC20K01 精密大容量電子天秤	75,000	<b>78,000</b>
470	4-483-01	精密大容量電子天秤 AXC30K01	98,000	<b>100,000</b>
473	4-560-01	台はかり PLS30K1	42,500	<b>44,000</b>
473	4-560-02	台はかり PLS60K1	42,500	<b>44,000</b>
473	4-560-03	台はかり PLS150K5	42,500	<b>44,000</b>
473	4-560-11	台はかり プリンター	19,800	<b>21,500</b>
473	4-560-12	台はかり プリンター用感熱紙 16巻	2,500	<b>2,700</b>
480	4-2776-01	93104 帯電防止ディッシュ	5,000	<b>4,200</b>
480	4-2776-02	93102 帯電防止ディッシュ	7,900	<b>7,100</b>
480	4-2776-03	93100 帯電防止ディッシュ	19,000	<b>18,000</b>
480	4-2775-01	93105 帯電防止ディッシュ	5,000	<b>4,200</b>
480	4-2775-02	93103 帯電防止ディッシュ	7,900	<b>7,200</b>
480	4-2775-03	93101 帯電防止ディッシュ	19,000	<b>18,000</b>
481	2-9633-01	バランストレイDY-1(ナチュラル)千枚	6,600	<b>7,400</b>
481	2-9633-02	バランストレイDY-2(ナチュラル)千枚	8,500	<b>9,800</b>
481	2-9633-03	バランストレイDY-3(ナチュラル)千枚	13,600	<b>15,700</b>
481	2-9634-03	バランストレイDYS-3 (非帯電)千枚	14,500	<b>16,700</b>
483	3-6026-04	ウェニングポートHS1421A 500枚	2,500	<b>2,200</b>
483	3-6027-06	ウェニングポートHS120224 5百枚	10,770	<b>9,800</b>
483	3-6026-08	ウェニングポートHS1423B 500枚	4,300	<b>3,900</b>
484	2-814-01	薬包紙ケースYKH-1(小)	3,600	<b>3,900</b>
484	2-814-02	薬包紙ケースYKH-2(中)	3,900	<b>4,200</b>
484	2-814-03	薬包紙ケースYKH-3(大)	4,100	<b>4,500</b>
484	2-814-04	薬包紙ケースYKH-4(特大)	4,350	<b>4,800</b>
485	3-6797-01	薬包紙ケース 小用	3,600	<b>3,900</b>
485	3-6797-02	薬包紙ケース 中用	3,900	<b>4,200</b>
485	3-6797-03	薬包紙ケース 大用	4,100	<b>4,500</b>
485	3-6797-04	薬包紙ケース 特大用	4,350	<b>4,800</b>
485	8-9703-01	HFカプセル 5号 100個	1,000	<b>1,340</b>
485	8-9703-02	HFカプセル 4号 100個	1,000	<b>1,340</b>
485	8-9703-03	HFカプセル 3号 100個	1,000	<b>1,340</b>
485	8-9703-04	HFカプセル 2号 100個	1,000	<b>1,340</b>
485	8-9703-05	HFカプセル 1号 100個	1,000	<b>1,340</b>
485	8-9703-06	HFカプセル 0号 100個	1,000	<b>1,340</b>
485	8-9703-07	HFカプセル 00号 100個	1,100	<b>1,340</b>
485	8-7317-01	MPカプセル5号 60個	800	<b>1,100</b>
485	8-7317-02	MPカプセル4号 60個	800	<b>1,100</b>
485	8-7317-03	MPカプセル3号 60個	800	<b>1,100</b>
485	8-7317-04	MPカプセル2号 60個	800	<b>1,100</b>
485	8-7317-05	MPカプセル1号 60個	800	<b>1,100</b>
485	8-7317-06	MPカプセル0号 60個	800	<b>1,100</b>
485	8-7317-07	MPカプセル00号 60個	800	<b>1,100</b>
486	1-5427-05	電子天びん用標準分銅 200g	23,100	<b>25,410</b>
486	1-5427-06	電子天びん用標準分銅 500g	36,300	<b>39,930</b>
486	1-5427-07	電子天びん用標準分銅 1000g	51,700	<b>56,870</b>
486	1-5427-08	電子天びん用標準分銅 2000g	72,600	<b>79,860</b>
490	1-584-01	水平台 1型	19,700	<b>22,000</b>
490	1-584-02	水平台 2型	23,000	<b>26,000</b>
490	1-580-01	卓上除震台 VAM-I型	99,700	<b>104,200</b>
490	1-580-02	卓上除震台VAM-II	77,700	<b>82,200</b>
491	1-699-01	防震ゴムシート・インダンブ 01	15,000	<b>21,900</b>
491	1-699-02	防震ゴムシート・インダンブ 03	16,500	<b>24,100</b>
491	1-699-03	防震ゴムシート・インダンブ 06	18,500	<b>27,400</b>
492	1-5883-01	天秤カバー ATC-1	17,300	<b>19,000</b>
492	1-583-01	コンパクト天秤カバー 扉付き	17,300	<b>19,000</b>
492	1-583-03	コンパクト天秤カバー 風防型	18,400	<b>19,800</b>
493	3-6777-01	天秤用カバー EAC-1	25,000	<b>30,000</b>
493	3-6777-02	天秤用カバー EAC-2	30,000	<b>37,000</b>
501	4-2497-01	TIMO38V サーモグラフィ	89,000	<b>95,400</b>
501	3-9961-01	サーモグラフィ TIMO3V	69,000	<b>74,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
501	3-7406-01	サーモグラフィ TIM-03	49,800	<b>53,500</b>
501	3-7406-01-20	サーモグラフィ TIM-03校正証明書付	64,800	<b>68,500</b>
512	1-5812-02-23	デジタル温度計TM-301特急校正証明付	29,800	<b>29,300</b>
513	3-8335-01	高精度温度計 GMH3750/SET1	92,400	<b>97,400</b>
513	3-8335-11	ミニジャックケーブル USB3100N	13,400	<b>16,400</b>
513	3-8335-12	ソフトウエア GSOFT3050	16,700	<b>17,400</b>
548	3-6337-01	大画面温度計 4160	5,800	<b>6,400</b>
548	3-6338-01	アラーム式大画面温度計 4142	7,130	<b>7,900</b>
549	2-4708-01-20	冷蔵庫用温度計05711716-00校正	13,950	<b>14,100</b>
549	2-4708-02-20	冷蔵庫用温度計05721717-00校正	14,450	<b>14,600</b>
558	4-3071-01	ベッデンコーヘル水温計080550-01	11,000	<b>12,000</b>
558	6-8616-01	温度計用ケース 金属 150mm	720	<b>800</b>
558	6-8616-02	温度計用ケース 金属 300mm	720	<b>800</b>
561	1-3556-01	温湿度データロガー HD2717T. DR	80,300	<b>83,600</b>
561	1-3556-02	温湿度データロガーHD2717T. DR24	80,300	<b>83,600</b>
561	1-3556-11	下方プローブ S. TV	45,000	<b>46,600</b>
561	1-3556-12	分離プローブ S. TC1. 2	57,000	<b>59,100</b>
561	1-3556-13	分離プローブ S. TC1. 2P	48,700	<b>50,400</b>
561	1-3556-14	分離プローブ S. TC1. 5	65,900	<b>68,700</b>
561	1-3556-15	分離プローブ S. TC1. 5P	57,500	<b>59,700</b>
593	1-1727-11	防水データロガー ソフトウェア A016	20,000	<b>18,000</b>
595	3-5373-01	ワンタイムロガー1個入	2,100	<b>2,200</b>
595	3-5373-11	ワンタイムロガー10個入	19,000	<b>20,000</b>
605	1-3447-01	温湿度計データロガーHD2101. 2K	123,700	<b>126,100</b>
605	1-3447-02	温湿度計HD2301. 0	44,400	<b>45,200</b>
605	1-3447-11	プローブ HP473ACR	53,100	<b>55,300</b>
605	1-3447-12	プローブ HP474ACR	55,900	<b>58,000</b>
605	1-3447-13	プローブ HP475ACR	92,100	<b>95,900</b>
616	1-054-01	pH計 AS800	62,000	<b>65,000</b>
616	1-054-01-20	pH計 AS800 校正証明書付	82,000	<b>85,000</b>
618	1-3700-01	pH電極 ECFG7370101B	31,500	<b>34,000</b>
618	1-3700-02	pH電極 ECFG7351101B	38,800	<b>42,000</b>
618	1-3700-03	pH電極 ECFG7451901B	29,100	<b>31,000</b>
618	1-3700-04	pH電極 ECFG6351101B	29,100	<b>31,000</b>
618	1-3700-05	pH電極 ECFG72522R01B	16,600	<b>18,000</b>
618	1-3700-06	pH電極 ECDA9350603B	29,100	<b>31,000</b>
618	1-3700-07	pH電極 EC620185	54,600	<b>59,000</b>
618	1-3700-08	pH電極 EC620133	43,700	<b>47,000</b>
618	1-4720-13	pH電極 ECFC7252101B	10,200	<b>11,000</b>
618	1-5787-12	pH電極 ECFC7252201B	14,600	<b>16,000</b>
618	2-8077-11	PCD650電極ECFC7252203B	16,800	<b>18,000</b>
618	1-6938-22	PH510, 1100電極EC620131	26,600	<b>29,000</b>
618	1-3702-01	電極保存液 ECRE005	3,400	<b>4,000</b>
618	1-3702-02	電極保存液 ECRE006	9,400	<b>10,000</b>
618	1-3701-02	電極内部液 ECRE001	13,400	<b>12,000</b>
618	1-3701-03	電極内部液 ECRE002	13,400	<b>12,000</b>
619	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	11,600	<b>11,900</b>
620	1-2815-01	防水ポータブルpHメーターAS700	32,000	<b>33,000</b>
621	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	11,600	<b>11,900</b>
623	3-8597-01	コンパクトpH計 G1500	24,800	<b>22,000</b>
623	3-8597-11	GE114-BNC-WDL01GE	15,000	<b>16,600</b>
628	1-4094-21	ラムダテスターpH計 pHTestr10	16,000	<b>16,800</b>
628	1-4094-22	ラムダテスターpH計 pHTestr20	18,000	<b>18,800</b>
628	1-4094-24	電極 PHSENSOR03DJ	8,400	<b>8,800</b>
628	1-4094-21-20	pH計 pHTestr10 校正証明書付	36,000	<b>36,800</b>
628	1-4094-22-20	pH計 pHTestr20 校正証明書付	38,000	<b>38,800</b>
628	1-3701-01	ORP電極 ECFG7960101B	33,900	<b>32,000</b>
628	1-3704-01	TDS校正液 EC44250BT	2,200	<b>2,000</b>
628	1-3704-02	TDS校正液 EC442300BT	2,200	<b>2,000</b>
628	1-3704-03	TDS校正液 EC4421000BT	2,200	<b>2,000</b>
628	1-3704-04	TDS校正液 EC4423000BT	2,200	<b>2,000</b>
634	1-2814-01	防水ポータブル導電率計AS710	41,400	<b>43,000</b>
634	1-2814-01-20	防水ポータブル導電率計AS710 校正付	61,400	<b>63,000</b>
651	4-2622-01	DR300 ポケット残留塩素計	74,000	<b>76,000</b>
652	6-9785-13	残留塩素測定器 ヨウ化カリウム 20g	3,500	<b>3,700</b>
653	2-8990-21	RQ指示薬 080510-0642	3,700	<b>3,800</b>
661	1-8523-14	PRフレックス 1. 17267. 0001	6,110	<b>10,500</b>
665	1-6941-21	ラムダテスター濁度計 TN100IR	120,000	<b>129,000</b>
665	1-6941-11	交換用校正液セット TN100CALKT	39,800	<b>43,000</b>
665	1-6941-22	バイアル4個入ECTN100CUVKIT	9,500	<b>10,000</b>
668	9-081-01	透視度計 ST-30	6,200	<b>7,000</b>
668	9-081-02	透視度計 ST-50	14,000	<b>15,500</b>
668	9-081-03	透視度計ST-100	23,800	<b>26,000</b>
671	1-9840-01	土壌酸度測定器 DM-1	8,200	<b>8,400</b>
676	61-4430-73	O80030-5ミゼットインピンジャー	8,000	<b>9,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
676	61-4430-66	O80030-05ミゼットインピンジャー	90,000	<b>99,000</b>
679	1-197-01	PM2. 5フィルタ50枚7592-104	65,700	<b>70,000</b>
686	6-8500-52	DO測定装置 MA-300	95,500	<b>96,000</b>
686	6-8500-54	酸素センサー WA-BRM5	45,500	<b>46,000</b>
687	3-8312-11	交換用O2センサ GOEL370	21,700	<b>19,400</b>
691	2-9738-21	マルチガス検知器 キュレイ3 拡散式	120,800	<b>139,200</b>
691	2-9738-22	マルチガス検知器 キュレイ3 ポンプ式	134,300	<b>154,400</b>
697	9-079-01	有機ガスモニター NO. 3500	3,640	<b>3,680</b>
709	1-2559-01	照度・輝度・放射照度計HD2302. 0	66,800	<b>68,100</b>
709	1-2559-02	照度・輝度・放射照度計HD2102. 2K	122,000	<b>124,500</b>
709	1-2559-12	輝度プローブ LP471LUM2	85,000	<b>88,800</b>
709	1-2559-13	PAR光合成放射プローブLP471PAR	64,800	<b>67,800</b>
709	1-2559-14	放射照度プローブLP471PYRA035	126,200	<b>134,800</b>
709	1-2559-15	放射照度プローブ LP471RAD	52,900	<b>53,700</b>
709	1-2559-16	放射照度プローブ LP471UVA	71,400	<b>74,700</b>
709	1-2559-17	放射照度プローブ LP471UVB	73,600	<b>77,100</b>
709	1-2559-18	放射照度プローブ LP471UVC	91,200	<b>94,000</b>
709	1-2559-20	水準調整用ベース LPBL	23,400	<b>24,600</b>
717	1-1948-02	デジタル騒音計SL815	12,900	<b>13,900</b>
717	1-1948-02-20	デジタル騒音計 SL815 校正証明書付	27,900	<b>28,900</b>
721	8-5651-01	百葉箱 H5	140,000	<b>170,000</b>
721	8-5651-02	百葉箱 H6	59,000	<b>71,300</b>
721	8-5651-03	百葉箱 H7	105,000	<b>125,500</b>
724	3-8313-02	環境表示計 HD2001TV1	128,300	<b>130,700</b>
724	3-8313-03	環境表示計 HD2001. 1TV1	142,700	<b>145,400</b>
724	3-8313-04	環境表示計 HD2001. 2TV1	184,900	<b>188,700</b>
724	3-8313-01	環境表示計 HD2001. 3TV1	123,900	<b>126,400</b>
727	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	35,000	<b>44,000</b>
727	3-6697-02-20	高性能直流安定化電源DCP3005校正付	50,000	<b>59,000</b>
730	1-3021-01	交流安定化電源 ASA-10-II	150,000	<b>159,800</b>
730	1-3021-02	交流安定化電源 ASA-20-II	228,000	<b>244,800</b>
730	2-1425-01	交流定電圧電源装置 SVR-1000	105,000	<b>115,000</b>
730	2-1425-02	交流定電圧電源装置 SVR-2000	160,000	<b>175,000</b>
730	2-1425-03	交流定電圧電源装置 SVR-3000	204,000	<b>223,000</b>
734	62-8594-68	AFG-3022 ジェネレータ+任意波形	230,000	<b>225,000</b>
735	1-2758-05	ファンクションジェネレータAFG2112	67,000	<b>58,000</b>
736	1-3229-01	LCRメーターU1731C	44,120	<b>48,050</b>
736	1-3229-02	LCRメーターU1732C	53,320	<b>57,230</b>
736	1-3229-03	LCRメーターU1733C	60,960	<b>64,870</b>
741	1-2175-21	デジタルマルチメーター U1241C	37,990	<b>43,290</b>
741	1-2175-22	デジタルマルチメーター U1242C	40,700	<b>45,880</b>
741	1-2175-11	ソフトキヤリングケースU1174A	2,560	<b>2,680</b>
743	4-785-01	通電監視装置 EDD-CT	59,800	<b>52,000</b>
743	4-580-01	アラームオプションUP03A-100AS	7,900	<b>8,200</b>
746	1-438-01	スライダック(単相据置型)RSA-5	16,500	<b>24,400</b>
746	1-438-02	スライダック(単相据置型)RSA-10	25,000	<b>32,900</b>
746	1-438-03	スライダック(単相据置型)RSA-20	46,000	<b>51,100</b>
746	1-438-04	スライダック(単相据置型)RSC-5	28,000	<b>33,500</b>
746	1-438-05	スライダック(単相据置型)RSC-10	49,600	<b>54,100</b>
746	1-438-06	スライダック(単相据置型)RSC-15	76,500	<b>80,900</b>
746	1-5028-01	スライドトランス MSA-10II	54,000	<b>74,300</b>
747	6-7092-01	海外用トランス SU-550	27,500	<b>33,000</b>
747	6-7092-02	海外用トランス SU-1000	33,000	<b>40,000</b>
747	6-7092-03	海外用トランス SU-1500	35,000	<b>43,000</b>
747	4-581-01	アラーム出力変換器 ATS-12V	29,800	<b>24,800</b>
751	2-624-01	真空データロガーTM101	129,000	<b>135,000</b>
751	2-624-11	真空データロガーソフトアクセサリキット	30,000	<b>32,000</b>
754	1-1059-01-20	マノメーターPG-100-101GP校正	74,000	<b>75,000</b>
754	1-1059-02-20	マノメーターPG-100-102GP校正	53,800	<b>54,800</b>
754	1-1059-03-20	マノメーターPG-100-103GP校正	53,800	<b>54,800</b>
754	1-1059-04-20	マノメーターPG-100-102VP校正	53,800	<b>54,800</b>
754	1-1059-05-20	マノメーターPG-100-102AP校正	73,800	<b>74,800</b>
759	1-3558-01	圧力計KDM30-500kPaG-MBL	31,500	<b>34,500</b>
759	1-3558-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-BL	31,500	<b>34,500</b>
759	1-3558-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-BL	31,500	<b>34,500</b>
759	2-9202-01	圧力計KDM30-500kPaG-MYL	31,500	<b>34,500</b>
759	2-9202-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-YL	31,500	<b>34,500</b>
759	2-9202-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-YL	31,500	<b>34,500</b>
759	2-9203-01	圧力計KDM30-500kPaG-MRE	31,500	<b>34,500</b>
759	2-9203-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-RE	31,500	<b>34,500</b>
759	2-9203-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-RE	31,500	<b>34,500</b>
759	1-3559-01	圧力計KDM30-500kPaG-BBL	29,500	<b>32,500</b>
759	1-3559-02	圧力計KDM30-1MPaG-B-BL	29,500	<b>32,500</b>
759	1-3559-03	圧力計KDM30-10MPaG-B-BL	29,500	<b>32,500</b>
759	2-9204-01	圧力計KDM30-500kPaG-BYL	29,500	<b>32,500</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
759	2-9204-02	圧力計KDM30-1MPaG-B-YL	29,500	<b>32,500</b>
759	2-9204-03	圧力計KDM30-10MPaG-B-YL	29,500	<b>32,500</b>
759	2-9205-01	圧力計KDM30-500kPaG-BRE	29,500	<b>32,500</b>
759	2-9205-02	圧力計KDM30-1MPaG-B-RE	29,500	<b>32,500</b>
759	2-9205-03	圧力計KDM30-10MPaG-B-RE	29,500	<b>32,500</b>
759	3-9686-01	圧力計KDM30-500kPaG-ABL	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9686-02	圧力計KDM30-1MPaG-A-BL	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9686-03	圧力計KDM30-10MPaG-A-BL	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9687-01	圧力計KDM30-500kPaG-AYL	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9687-02	圧力計KDM30-1MPaG-A-YL	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9687-03	圧力計KDM30-10MPaG-A-YL	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9688-01	圧力計KDM30-500kPaG-ARE	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9688-02	圧力計KDM30-1MPaG-A-RE	34,500	<b>37,500</b>
759	3-9688-03	圧力計KDM30-10MPaG-A-RE	34,500	<b>37,500</b>
759	1-3558-01-20	KDM30-500kPaG-MBL校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	1-3558-02-20	KDM30-1MPaG-M-BL校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	1-3558-03-20	KDM30-10MPaG-M-BL校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	1-3559-01-20	KDM30-500kPaG-BBL校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	1-3559-02-20	KDM30-1MPaG-B-BL校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	1-3559-03-20	KDM30-10MPaG-B-BL校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	2-9202-01-20	KDM30-500kPaG-MYL校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	2-9202-02-20	KDM30-10MPaG-M-YL校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	2-9202-03-20	KDM30-10MPaG-M-YL校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	2-9203-01-20	KDM30-500kPaG-MRE校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	2-9203-02-20	KDM30-1MPaG-M-RE校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	2-9203-03-20	KDM30-10MPaG-M-RE校正付	46,500	<b>49,500</b>
759	2-9204-01-20	KDM30-500kPaG-BYL校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	2-9204-02-20	KDM30-1MPaG-B-YL校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	2-9204-03-20	KDM30-10MPaG-B-YL校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	2-9205-01-20	KDM30-500kPaG-BRE校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	2-9205-02-20	KDM30-1MPaG-B-RE校正付	44,500	<b>47,500</b>
759	2-9205-03-20	KDM30-10MPaG-B-RE校正付	44,500	<b>47,500</b>
760	1-6666-11	圧力調整器GF1-2506-RN-VAR	19,400	<b>23,000</b>
760	1-6666-12	圧力調整器GF1-2506-RN-VN	19,400	<b>23,000</b>
760	1-6666-13	圧力調整器GF1-2506-RN-VO	19,400	<b>23,000</b>
760	1-6666-14	圧力調整器GF1-2506-RN-VAI	19,400	<b>23,000</b>
760	1-9309-11	圧力調整器GF1-2506-RS2-VAR	22,400	<b>26,000</b>
760	1-9309-12	圧力調整器GF1-2506-RS2-VN	22,400	<b>26,000</b>
760	1-9309-13	圧力調整器GF1-2506-RS2-VO	22,400	<b>26,000</b>
760	1-9309-14	圧力調整器GF1-2506-RS2-VAI	22,400	<b>26,000</b>
760	2-5171-11	圧力調整器GF1-2506-RQ-VAR	20,800	<b>24,400</b>
760	2-5171-12	圧力調整器GF1-2506-RQ-VN	20,800	<b>24,400</b>
760	2-5171-13	圧力調整器GF1-2506-RQ-VO	20,800	<b>24,400</b>
764	1-5241-11	流量計スタンド TK-01	3,800	<b>4,200</b>
764	1-5241-12	流量計スタンド TK-02	4,800	<b>5,200</b>
765	2-941-11	流量計スタンド KZ-7002-ST	4,600	<b>5,000</b>
765	2-942-11	流量計スタンド KZ-7003-ST	5,800	<b>6,400</b>
767	1-6236-05	渦式フローモニター(液体用)電池ユニット	4,600	<b>5,350</b>
767	1-6236-05	渦式フローモニター(液体用)電池ユニット	4,600	<b>5,350</b>
772	1-053-01	流量計 NPT3/8メス DF067	13,000	<b>14,000</b>
772	1-053-12	バッテリー式流量計 DF0671	13,000	<b>14,000</b>
772	1-053-13	バッテリー式流量計 DF0671-44	13,000	<b>14,000</b>
778	3-9142-01	デジタル粘度計 CL-1	386,000	<b>398,000</b>
778	3-9142-12	デジタル粘度計 プリンター	68,000	<b>59,000</b>
778	3-9142-13	デジタル粘度計 交換用温度センサー	24,000	<b>20,500</b>
778	3-9142-01-20	デジタル粘度計 CL-1 校正証明書付	426,000	<b>438,000</b>
780	3-8752-12	デジタル粘度計 RVDVNX	1,400,000	<b>1,425,000</b>
783	61-4415-56	0261130-0001粘度計SUNo. 0	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-57	0261130-0003粘度計SUNo0C	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-58	0261130-0005粘度計SUNo0B	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-59	0261130-001粘度計SUNo. 1	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-60	0261130-003粘度計SUNo. 1C	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-61	0261130-005粘度計SUNo. 1B	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-62	0261130-01粘度計SUNo. 2	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-63	0261130-03粘度計SUNo. 2C	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-64	0261130-05粘度計SUNo. 2B	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-65	0261130-1粘度計ウペローデNo. 3	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-68	0261130-3粘度計SUNo. 3C	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-70	0261130-5粘度計SUNo. 3B	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-66	0261130-10粘度計SUNo. 4	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-69	0261130-30粘度計SUNo. 4C	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-71	0261130-50粘度計SUNo. 4B	34,000	<b>37,000</b>
783	61-4415-67	0261130-100粘度計SUNo. 5	34,000	<b>37,000</b>
784	61-4415-34	0261110-0008粘度計キャノン75	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-35	0261110-0015粘度計100	31,000	<b>33,500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
784	61-4415-36	0261110-0035粘度計150	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-37	0261110-01粘度計キャノン200	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-38	0261110-025粘度計キャノン300	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-39	0261110-05粘度計キャノン350	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-40	0261110-12粘度計キャノン400	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-42	0261110-25粘度計キャノン450	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-43	0261110-8粘度計キャノン500	31,000	<b>33,500</b>
784	61-4415-41	0261110-20粘度計キャノン600	31,000	<b>33,500</b>
787	61-4429-78	055540-50比重びん50mL	10,000	<b>12,000</b>
788	4-3080-01	比重瓶 055520-025	16,940	<b>18,300</b>
788	4-3080-02	比重瓶 055520-050	16,940	<b>18,300</b>
788	61-4429-77	055530-2270比重びん20mL	12,000	<b>13,000</b>
789	1-518-01	標準比重計大型 19本組	146,000	<b>167,000</b>
796	1-1563-01	ハログン水分計65g0001g	160,000	<b>170,000</b>
796	1-1563-02	ハログン水分計150g0001g	160,000	<b>170,000</b>
800	3-9059-04	膜厚計DUALSCOPEMPORFPBT	185,000	<b>220,000</b>
805	3-8278-11	スピコンター用真空ポンプ(基板吸着用)	30,000	<b>40,000</b>
805	3-8278-13	スピコンター試料台 φ5	40,000	<b>65,000</b>
805	3-8278-14	スピコンター試料台 φ10	40,000	<b>65,000</b>
805	3-8278-15	スピコンター試料台 φ30	45,000	<b>70,000</b>
805	3-8278-16	スピコンター試料台 φ50	55,000	<b>70,000</b>
805	3-8278-17	スピコンター試料台 φ75	60,000	<b>75,000</b>
805	3-8278-18	スピコンター試料台 φ100	70,000	<b>80,000</b>
805	3-8278-19	スピコンター試料台 φ125	80,000	<b>90,000</b>
808	3-7111-01	錠剤硬度計 TH-1 アナログタイプ	168,000	<b>177,000</b>
812	6-4050-01	デジタルフォースゲージ FGP-0. 2	76,000	<b>84,000</b>
812	6-4050-02	デジタルフォースゲージ FGP-1	76,000	<b>84,000</b>
812	6-4050-03	デジタルフォースゲージ FGP-2	76,000	<b>84,000</b>
812	6-4050-04	デジタルフォースゲージ FGP-5	76,000	<b>84,000</b>
816	1-6355-03	デジタルトルクメーター TNP-0. 5	206,000	<b>237,000</b>
816	1-6355-01	デジタルトルクメータ TNJ-2	178,000	<b>198,000</b>
816	1-6355-02	デジタルトルクメータ TNP-2	206,000	<b>237,000</b>
816	1-6355-04	デジタルトルクメーター TNP-5	206,000	<b>237,000</b>
816	1-6355-05	デジタルトルクメーター TNP-10	206,000	<b>237,000</b>
817	1-5804-01	融点測定器 ATM-01	138,000	<b>145,000</b>
817	1-5804-02	融点測定器 ATM-02	138,000	<b>145,000</b>
821	4-2678-01	MS-25L 摩損度試験器	195,000	<b>198,000</b>
827	1-3444-01	実体顕微鏡ST-30R/DL-LED	47,000	<b>40,000</b>
828	3-9813-01	実体顕微鏡 SZ61-SET	144,000	<b>153,600</b>
828	3-9813-02	実体顕微鏡 SZ-LW61-1-4	46,000	<b>49,100</b>
829	3-5537-11	実体顕微鏡STZ-161-TLED-HZ	157,000	<b>197,200</b>
829	3-5537-12	実体顕微鏡 STZ-161-TP-HZ	136,000	<b>176,200</b>
829	3-5537-13	実体顕微鏡STZ-171-TLED-HZ	209,000	<b>249,200</b>
829	3-5537-14	実体顕微鏡 STZ-171-TP-HZ	171,000	<b>212,200</b>
831	3-6349-12	ズーム実体顕微鏡 VS-1T	175,000	<b>150,000</b>
831	3-6354-01	顕微鏡用オプションレンズAXLS0. 5X	13,500	<b>12,000</b>
831	3-6354-02	実体顕微鏡用オプションレンズAXLS2X	16,000	<b>14,500</b>
832	3-6683-01	LEDリング照明 ARL-48S	12,000	<b>12,500</b>
832	3-6683-02	LEDリング照明 ARL-64W	16,000	<b>16,800</b>
832	3-6683-03	LEDリング照明 ARL-144W	19,800	<b>21,000</b>
835	1-3348-01	クラシック生物顕微鏡BM-322	62,900	<b>65,000</b>
841	3-5538-11	倒立顕微鏡 AE2000-HZ	409,000	<b>450,200</b>
853	2-630-03	コールドライト FGS6S500	14,000	<b>16,300</b>
853	2-630-04	コールドライト LFGB6S500	32,000	<b>38,200</b>
856	4-538-01	LEDフレキシブル光源 DAL160	25,000	<b>26,500</b>
858	2-876-51	レンズクリーナー3 5 500枚	3,800	<b>4,090</b>
858	2-876-01	レンズクリーナー3 100枚	980	<b>1,060</b>
864	3-6125-01	工業用内視鏡 F300-6. 0mm1m	220,000	<b>198,000</b>
866	1-7493-01	ムッフ ML-13	470	<b>550</b>
867	2-9626-01	ライトNLSS05CBMAC 5700K	16,600	<b>21,400</b>
867	2-9626-02	ライトNLSS05CBM-AC 4000K	21,000	<b>23,400</b>
867	2-9626-03	ライトNLSS15CBMAC 5700K	22,400	<b>26,600</b>
867	2-9626-04	ライトNLSS15BM-AC 4000K	23,400	<b>27,600</b>
871	3-9957-01	LEDフラッシュライト FL-516	2,980	<b>3,400</b>
871	3-9957-02	LEDフラッシュライト FL-506	3,500	<b>4,000</b>
872	2-9628-01	LEDライトNLT2-10-AC-S	11,400	<b>13,600</b>
872	2-9628-02	LEDライトNLT2-20-AC-S	16,000	<b>17,000</b>
872	2-9628-03	LEDライトNLT2-30-AC-S	19,600	<b>20,800</b>
872	2-9628-11	NLT2専用マグネット2個入ND-P03	2,800	<b>3,200</b>
874	7-7061-01	UV-SVGN365-01F 本体	55,000	<b>52,000</b>
876	2-5395-01	マイスタールーベ LC	32,000	<b>33,000</b>
881	2-2770-01	ルーベ単眼鏡 Mono 4×12T	36,000	<b>40,500</b>
881	2-2770-02	ルーベ単眼鏡 Mono 6×18T	40,000	<b>45,000</b>
885	4-2548-01	MG7174LEDライト付スケールルーベ	7,200	<b>8,000</b>
885	1-4317-01	ルーベ MG7173	5,500	<b>6,000</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
887	2-2333-01	ポケットルーベ D24	12,000	<b>13,500</b>
887	2-2333-02	ポケットルーベ D40	12,000	<b>13,500</b>
887	2-2333-03	ポケットルーベ D36	16,000	<b>18,000</b>
887	1-7020-02	ルーベ(繰り出し)MG 7008A	2,900	<b>3,500</b>
887	1-7020-03	ルーベ(繰り出し)MG 7014A	2,900	<b>3,500</b>
887	1-7020-04	ルーベ(繰り出し)MG 7015A	3,100	<b>3,800</b>
889	3-9968-02	ハンドルーベ MA-021	2,500	<b>2,900</b>
889	3-9968-03	ハンドルーベ MA-020	4,500	<b>4,900</b>
903	4-485-01	M型標準ノギス MAC100	3,300	<b>3,400</b>
903	4-485-02	M型標準ノギス MAC150	3,300	<b>3,400</b>
903	4-485-03	M型標準ノギス MAC200	4,500	<b>4,600</b>
903	4-485-01-20	M型標準ノギスMAC100 校正証明書付	7,300	<b>7,400</b>
903	4-485-02-20	M型標準ノギスMAC150 校正証明書付	7,300	<b>7,400</b>
903	4-485-03-20	M型標準ノギスMAC200 校正証明書付	8,500	<b>8,600</b>
905	1-7188-21	デジタルノギス GDSC-100	9,400	<b>10,500</b>
905	1-7188-22	デジタルノギス GDSC-150	10,400	<b>11,500</b>
905	1-7188-23	デジタルノギス GDSC-200	15,000	<b>16,500</b>
905	1-7188-24	デジタルノギス GDSC-300	24,600	<b>27,000</b>
905	1-7188-21-20	デジタルノギス GDSC-100校正書付	13,400	<b>14,500</b>
905	1-7188-22-20	デジタルノギス GDSC-150校正書付	14,400	<b>15,500</b>
905	1-7188-23-20	デジタルノギス GDSC-200校正書付	19,000	<b>20,500</b>
905	1-7188-24-20	デジタルノギス GDSC-300校正書付	28,600	<b>31,000</b>
908	4-573-01	マイクロメータースタンド MMS025	3,200	<b>3,300</b>
909	1-7194-01	シクネスゲージ 172MA	920	<b>1,100</b>
909	61-6414-24	シクネスゲージ 172MB 9枚	1,160	<b>1,300</b>
909	61-6414-25	シクネスゲージ 172MC 9枚	1,700	<b>2,000</b>
909	61-6414-32	シクネスゲージ 60M 19枚組	2,600	<b>3,000</b>
909	1-7194-02	シクネスゲージ 100MY	3,200	<b>3,600</b>
909	61-6414-33	シクネスゲージ 150MY 19枚	4,400	<b>5,000</b>
909	61-6414-34	シクネスゲージ 65M 25枚組	2,800	<b>3,100</b>
909	1-7194-03	シクネスゲージ 100MZ	3,900	<b>4,500</b>
909	61-6414-35	シクネスゲージ 150MZ 25枚	4,900	<b>5,400</b>
910	3-6036-11	標準形ダイヤルゲージ WDI-10	4,400	<b>4,800</b>
911	3-7359-01-20	スケール直尺15cm赤数字入 校正証明書付	11,900	<b>11,310</b>
911	3-7359-02-20	スケール直尺30cm赤数字入 校正証明書付	12,350	<b>11,660</b>
911	3-7359-03-20	スケール直尺60cm赤数字入 校正証明書付	12,300	<b>12,760</b>
911	3-7359-04-20	スケール直尺1m赤数字入 校正証明書付	15,000	<b>14,300</b>
911	3-7359-05-20	スケール直尺1.5m赤数字入校正証明書付	23,200	<b>24,200</b>
912	3-9959-01	自動センターポンチ 8PK-H081	2,500	<b>3,000</b>
912	3-8916-01	ツールクリッパー TC302	2,000	<b>2,520</b>
912	3-8916-02	ツールクリッパー TC303	2,100	<b>2,600</b>
912	3-8916-03	ツールクリッパー TC305	2,700	<b>3,200</b>
912	3-8916-04	ツールクリッパー TC306	2,000	<b>2,940</b>
912	3-8916-05	ツールクリッパー TC307	1,800	<b>2,980</b>
912	3-8916-06	ツールクリッパー TC308	2,000	<b>2,940</b>
912	3-8606-01	マグネットホルダ台 ECE-511PB	4,900	<b>5,400</b>
912	3-8606-02	マグネットホルダ台 ECE-611PB	4,200	<b>4,600</b>
912	3-8606-03	マグネットホルダ台 ECE-411PB	6,900	<b>7,600</b>
912	3-8606-04	マグネットホルダ台 ECE-311PB	3,800	<b>4,200</b>
912	3-8606-05	マグネットホルダ台 ECE-318PB	5,800	<b>6,400</b>
912	3-8606-06	マグネットホルダ台 ECE-322PB	9,900	<b>11,000</b>
915	2-9635-01	フリーアングルバイスFAV-70S	12,000	<b>13,000</b>
916	3-8604-01	マグネットVブロックECE-507 2個	49,500	<b>55,000</b>
916	3-8604-02	マグネットVブロックECE-510 2個	78,000	<b>86,000</b>
919	2-2921-01	コンベックス(ロック) L13-20BL	1,050	<b>1,090</b>
919	2-2921-02	コンベックス(ロック) L16-35BL	1,950	<b>2,000</b>
919	2-2921-03	コンベックス(ロック) L16-55BL	2,650	<b>2,750</b>
919	2-2921-04	コンベックス(ロック) L19-55BL	2,690	<b>2,800</b>
919	2-2921-05	コンベックス(ロック) L25-55BL	3,030	<b>3,150</b>
919	62-4861-99	HST10-50 スピードテクロン50m	16,500	<b>16,950</b>
919	62-4861-98	HSST10-50スピードテクロン50m	19,200	<b>19,720</b>
919	2-2923-01	コンベックス GロックGL19-55BL	2,810	<b>2,900</b>
919	2-2923-02	コンベックス GロックGL25-55BL	3,320	<b>3,450</b>
920	3-7263-01	エコミーコンベックス EMT316	200	<b>220</b>
920	3-7263-02	エコミーコンベックス EMT519	280	<b>300</b>
934	3-7854-01	中央実験台 HDO-1812CB	531,000	<b>552,000</b>
934	3-7854-02	中央実験台 HDO-2412CB	622,000	<b>642,000</b>
934	3-7854-03	中央実験台 HDO-3012CB	735,000	<b>755,000</b>
934	3-7854-04	中央実験台 HDO-3612CB	862,000	<b>883,000</b>
934	3-7855-01	中央実験台 HDO-1815CB	582,000	<b>603,000</b>
934	3-7855-02	中央実験台 HDO-2415CB	639,000	<b>659,000</b>
934	3-7855-03	中央実験台 HDO-3015CB	763,000	<b>784,000</b>
934	3-7855-04	中央実験台 HDO-3615CB	898,000	<b>919,000</b>
941	1-5996-01	移動式ユニット IU-UT	50,000	<b>52,000</b>
941	1-5996-02	移動式ユニット IUT-UT	63,000	<b>65,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
941	1-5996-03	移動式ユニット IU3-UT	40,000	<b>42,000</b>
949	1-2026-01	防振架台AVT	148,000	<b>153,000</b>
956	4-589-01	天板付作業台 KS-096FEI	36,000	<b>27,400</b>
957	3-9858-01	中量作業台 WH-5I	65,000	<b>69,000</b>
957	3-9858-02	中量作業台 WH-6I	73,000	<b>78,000</b>
967	2-965-01	アルミ作業台AA6045	40,500	<b>42,000</b>
967	2-965-02	アルミ作業台AA9060	57,700	<b>60,000</b>
967	2-965-11	アルミ作業台キャスター 4個	6,000	<b>7,000</b>
968	2-9792-01	移動テーブルKR-4a1260WHmcM	32,000	<b>35,400</b>
968	2-9792-02	移動テーブルKR-4a1212WHmcM	41,000	<b>45,300</b>
968	2-9792-03	移動テーブルKR-4a1575WHmcM	38,000	<b>42,000</b>
968	2-9792-04	移動テーブルKR-4a1890WHmcM	40,000	<b>44,100</b>
969	3-5923-02	テーブルSHFTL-1560WH	43,980	<b>45,000</b>
969	3-5924-02	テーブル SHFTL4-1560DB	43,980	<b>45,000</b>
969	3-5923-11	幕板SHFTL-OP-15VH	9,600	<b>9,800</b>
969	3-5924-11	幕板 SHFTL4-OP15DB	9,600	<b>9,900</b>
969	3-5923-12	幕板SHFTL-OP-18VH	10,000	<b>10,200</b>
969	3-5924-12	幕板 SHFTL4-OP18DB	10,000	<b>10,200</b>
973	3-5786-11	流し台 DWB-675 本体シロ	155,000	<b>163,000</b>
973	3-5786-12	流し台 DWB-975 本体シロ	187,000	<b>195,000</b>
973	3-5786-13	流し台 DWB-1275 本体シロ	217,000	<b>225,000</b>
973	3-5786-14	流し台 DWB-1575 本体シロ	241,000	<b>249,000</b>
973	3-5786-15	流し台 DWB-1875 本体シロ	266,000	<b>274,000</b>
974	4-1147-01	DWB-1275KS 流し台	305,000	<b>320,000</b>
974	4-1147-02	DWB-1575KS 流し台	329,000	<b>340,000</b>
974	4-1147-03	DWB-1875KS 流し台	354,000	<b>362,000</b>
980	3-6094-01	メッシュ快適チェアCH2594XSN肘無	16,800	<b>19,000</b>
980	3-6094-02	快適チェアCH2594AXSN肘付	18,500	<b>21,000</b>
981	1-2828-01	ワークチェアMWC-100R	23,000	<b>24,500</b>
981	1-2828-02	ワークチェアMWC-100RC	29,000	<b>30,500</b>
982	3-5331-01	研究者専用チェアー LC-50 背なし	40,000	<b>42,000</b>
982	3-5331-02	研究者専用チェアー LC-60 背あり	46,000	<b>48,000</b>
982	3-5331-03	研究者専用チェアー LC-50R 背なし	48,000	<b>49,000</b>
982	3-5331-04	研究者専用チェアー LC-60R 背あり	51,000	<b>52,000</b>
983	3-9791-01	抗菌カラフル椅子 ASSTB121 黒	35,000	<b>38,500</b>
983	3-9791-02	抗菌カラフル椅子 ASSTB121 青	35,000	<b>38,500</b>
983	3-9791-03	抗菌カラフル椅子 ASSTB121 白	35,000	<b>38,500</b>
983	3-9791-04	抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 黒	41,000	<b>45,000</b>
983	3-9791-05	抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 青	41,000	<b>45,000</b>
983	3-9791-06	抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 白	41,000	<b>45,000</b>
984	1-6213-11	CHチェア T-210AXSN ブルー	17,000	<b>18,700</b>
984	1-6214-01	Tチェア T-210SNX-ブルー	14,500	<b>15,950</b>
986	1-2833-01	チルトスツールCS-100	21,000	<b>22,000</b>
987	2-8031-01	抗菌・防汚チェアー SC-380	34,000	<b>36,000</b>
987	2-8031-02	抗菌・防汚チェアー SC-380R	39,000	<b>41,000</b>
987	6-9196-01	ステーションチェア SK105	22,000	<b>24,000</b>
987	1-2844-02	シットスタンドチェアERC-2	24,000	<b>25,000</b>
989	2-9376-01	研究室丸いすCH-120X	8,500	<b>9,800</b>
989	1-6951-01	ハイチェア丸イス CH-120	11,900	<b>13,000</b>
990	4-2206-01	研究者用スツール	19,000	<b>21,000</b>
990	1-4219-01	研究室用プレミアムチェアTKM-455	25,000	<b>26,500</b>
990	1-4219-03	研究室用プレミアム椅子 TKM-455W	25,000	<b>26,500</b>
990	1-4219-02	研究室用プレミアムチェアTKM-455R	29,000	<b>30,500</b>
990	1-4219-04	研究室用プレミアム椅子TKM-455RW	29,000	<b>30,500</b>
991	4-2205-01	ラウンドチェア	11,000	<b>12,000</b>
991	8-9007-01	丸イス(背なし) S-153-C-GL	6,000	<b>7,600</b>
991	8-9007-02	丸イス(背なし) S-153-C-BL	6,000	<b>7,600</b>
991	8-9007-03	丸イス(背なし) S-153-C-G	6,000	<b>7,600</b>
991	8-9007-04	丸イス(背なし) S-153-C-PI	6,000	<b>7,600</b>
991	8-9007-05	丸イス(背なし) S-153-C-YL	6,000	<b>7,600</b>
991	8-9006-01	丸イス(背付) S-153-B-GL	8,100	<b>10,600</b>
991	8-9006-02	丸イス(背付) S-153-B-BL	8,100	<b>10,600</b>
991	8-9006-03	丸イス(背付) S-153-B-G	8,100	<b>10,600</b>
991	8-9006-04	丸イス(背付) S-153-B-PI	8,100	<b>10,600</b>
991	8-9006-05	丸イス(背付) S-153-B-YL	8,100	<b>10,600</b>
995	1-7271-01	パーティション(単体用)SF-30A35	31,000	<b>33,800</b>
995	1-7271-02	パーティション(単体用)SF-30A45	42,900	<b>46,800</b>
995	1-7271-03	パーティション(増連)SF-30A35C	25,500	<b>27,800</b>
995	1-7271-04	パーティション(増連)SF-30A45C	37,400	<b>40,800</b>
995	1-7271-11	コーナー用柱 SF-30A-15I	4,000	<b>4,400</b>
995	1-7272-01	パーティション(単体用)SF-30A36	34,500	<b>37,700</b>
995	1-7272-02	パーティション(単体用)SF-30A46	46,100	<b>50,300</b>
995	1-7272-03	パーティション(増連)SF-30A36C	28,100	<b>30,700</b>
995	1-7272-04	パーティション(増連)SF-30A46C	39,600	<b>43,200</b>
995	1-7272-11	コーナー用柱 SF-30A-18I	5,100	<b>5,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
995	1-7271-12	キャスターセット 30-CS 2個	2,100	<b>2,300</b>
998	3-6575-01	ヘビーキャビネット HC88	45,000	<b>49,800</b>
998	3-6575-02	ヘビーキャビネット HC176	75,000	<b>85,000</b>
999	1-9249-01	スチール保管庫 G-33SG ガラス戸	41,900	<b>46,000</b>
999	1-9249-02	スチール保管庫 G-33SS スチール戸	36,500	<b>40,100</b>
999	1-9249-03	スチール保管庫 33B ベース	4,400	<b>4,800</b>
999	1-9249-04	スチール保管庫 G-63SG ガラス戸	74,200	<b>81,600</b>
999	1-9249-05	スチール保管庫 G-63SS スチール戸	66,200	<b>72,800</b>
999	1-9249-06	スチール保管庫 63B ベース	7,400	<b>8,100</b>
999	1-9249-07	スチール保管庫 G-36SG ガラス戸	79,600	<b>87,500</b>
999	1-9250-01	スチール保管庫 G-33SSG ガラス戸	52,700	<b>57,900</b>
999	1-9250-02	スチール保管庫 G-33SSSスチール戸	47,400	<b>52,100</b>
999	1-9250-03	スチール保管庫 335B ベース	5,700	<b>6,300</b>
999	1-9250-04	スチール保管庫 G-63SSG ガラス戸	91,800	<b>100,900</b>
999	1-9250-05	スチール保管庫 G-63SSSSスチール戸	83,600	<b>91,900</b>
999	1-9250-06	スチール保管庫 635B ベース	8,600	<b>9,400</b>
999	1-9250-07	スチール保管庫 G-36G5 ガラス戸	95,800	<b>105,300</b>
999	1-9249-11	スチール保管庫 TKU-1 壁固定金具	2,000	<b>2,300</b>
1008	2-7990-03	耐震薬品庫(薄型)SW900S 窓なし	58,000	<b>62,000</b>
1008	2-7990-02	耐震薬品庫(薄型)SW900Gガラス窓付	68,000	<b>72,000</b>
1011	3-5604-01	薬品庫 SS-096MG	158,000	<b>172,000</b>
1011	3-5604-02	薬品庫 SS-099MG	192,000	<b>210,000</b>
1012	0-5223-01	ステンレス収納庫 SS-09H	180,000	<b>196,200</b>
1012	0-5223-02	ステンレス収納庫 SS-09K	133,000	<b>145,000</b>
1012	0-5223-03	ステンレス収納庫 SS-09S	165,000	<b>179,800</b>
1012	0-5223-04	ステンレス収納庫 SS-09G	180,000	<b>196,200</b>
1012	0-5223-05	ステンレス収納庫 SS-18H	322,000	<b>351,000</b>
1012	0-5223-12	ステンレス収納庫 棚板 SS-DSB	17,500	<b>19,100</b>
1012	0-5223-11	ステンレス収納庫 ベース SS-B1	31,500	<b>34,400</b>
1012	0-5223-14	固定金具セット 床用 SFS-UN2個入	2,600	<b>2,900</b>
1012	0-5223-15	固定金具セット 壁用 SFS-K 2個入	2,600	<b>2,900</b>
1014	2-675-01	サーバーラックLSR-W-H101列1段	50,800	<b>54,000</b>
1014	2-675-02	サーバーラックLSR-W-H102列1段	72,800	<b>76,000</b>
1014	2-675-03	サーバーラックLSR-W-H101列2段	75,800	<b>80,000</b>
1014	2-675-04	サーバーラックLSR-W-H102列2段	99,800	<b>104,000</b>
1014	2-682-01	サーバーラックLSR-W-H201列1段	53,800	<b>57,000</b>
1014	2-682-02	サーバーラックLSR-W-H202列1段	77,800	<b>82,000</b>
1014	2-682-03	サーバーラックLSR-W-H201列2段	81,800	<b>87,000</b>
1014	2-682-04	サーバーラックLSR-W-H202列2段	107,800	<b>114,000</b>
1015	2-694-01	サーバーラックLSR-W-T 1列1段	51,800	<b>55,000</b>
1015	2-694-02	サーバーラックLSR-W-T 2列1段	77,800	<b>82,000</b>
1015	2-694-03	サーバーラックLSR-W-T 1列2段	87,800	<b>92,000</b>
1015	2-694-04	サーバーラックLSR-W-T 2列2段	105,800	<b>112,000</b>
1015	2-673-01	サーバーラックLSR-W-P 1列1段	51,800	<b>55,000</b>
1015	2-673-02	サーバーラックLSR-W-P 2列1段	77,800	<b>82,000</b>
1015	2-673-03	サーバーラックLSR-W-P 1列2段	87,800	<b>93,000</b>
1015	2-673-04	サーバーラックLSR-W-P 2列2段	105,800	<b>108,000</b>
1018	3-5346-23	耐震薬品庫(スチール製)SPN-1845	165,000	<b>174,000</b>
1018	3-5347-21	耐震薬品庫(スチール製) SP-945	84,000	<b>88,000</b>
1018	3-5346-22	耐震薬品庫 SP-945Y	108,000	<b>112,000</b>
1018	1-4531-01	耐震薬品庫 SP-945R	108,000	<b>112,000</b>
1018	3-5347-22	耐震薬品庫(スチール製) SP-1845	170,000	<b>179,000</b>
1018	3-5345-21	耐震薬品庫(スチール製) SPW-990	138,000	<b>144,000</b>
1018	3-5345-22	耐震薬品庫(スチール製) SPH-990	88,000	<b>93,000</b>
1018	3-5345-23	耐震薬品庫(スチール製) SPG-945	82,000	<b>86,000</b>
1018	3-5346-23	耐震薬品庫 SPG-945Y	98,000	<b>102,000</b>
1018	3-5346-24	耐震薬品庫 SPG-945R	98,000	<b>102,000</b>
1018	3-5345-24	耐震薬品庫(スチール製) SPG-990	110,000	<b>118,000</b>
1020	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	59,800	<b>63,500</b>
1020	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	36,500	<b>39,500</b>
1020	3-035-19	耐薬引違保管庫N-180G・OW	92,800	<b>98,500</b>
1020	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	82,500	<b>88,000</b>
1020	8-2060-01	耐薬引違保管庫 N-515G・OW	59,800	<b>63,500</b>
1020	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	54,000	<b>57,500</b>
1020	3-035-13	耐薬引違保管庫 N-90B ベース	5,200	<b>5,800</b>
1020	3-035-16	耐薬引違保管庫 N-180B ベース	7,500	<b>8,300</b>
1020	0-638-13	耐薬引違保管庫 N-515B ベース	5,500	<b>6,000</b>
1020	3-5621-11	耐薬引違保管庫N-90HB連結式ベース	6,200	<b>6,800</b>
1020	1-8318-11	ベース N-515HB	6,900	<b>7,600</b>
1020	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
1020	3-065-23	N90・180・330・360用棚板	3,500	<b>3,900</b>
1020	0-638-24	耐薬引違保管庫用棚板 N-515・OW用	4,100	<b>4,500</b>
1020	0-4381-21	耐薬引違保管庫 N-90GH・OW	61,000	<b>65,000</b>
1020	0-4381-22	耐薬引違保管庫 N-90DH・OW	56,000	<b>59,800</b>
1020	1-8318-21	耐薬引違保管庫 N-515GH・OW	69,800	<b>74,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1020	1-8318-22	耐薬引違保管庫 N-515DH・OW	64,000	<b>68,000</b>
1021	3-065-21	耐薬引違保管庫 N-90・OWセット	115,000	<b>122,000</b>
1021	3-065-22	耐薬引違保管庫 N-180・OWセット	195,000	<b>205,000</b>
1021	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
1021	3-065-23	N90・180・330・360用棚板	3,500	<b>3,900</b>
1021	1-8317-11	耐薬保管庫 N-360R・OW	59,800	<b>65,000</b>
1021	1-8317-12	耐薬保管庫 N-330R・OW	37,000	<b>40,000</b>
1021	1-8317-13	耐薬保管庫 N-230R・OW	28,500	<b>30,000</b>
1021	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
1021	3-5309-11	薬品保管庫 230DR用ストップバー	2,500	<b>3,000</b>
1021	3-1123-01	薬品庫 MC-150	142,000	<b>151,000</b>
1022	3-5309-21	薬品保管庫 23DR・OW	69,500	<b>73,500</b>
1022	3-5309-22	薬品保管庫 33DR・OW	98,000	<b>104,000</b>
1022	3-5309-23	薬品保管庫 36DR・OW	122,000	<b>129,000</b>
1022	3-5309-11	薬品保管庫 230DR用ストップバー	2,500	<b>3,000</b>
1022	3-5309-12	33DR・36DR用ストップバー	2,000	<b>2,100</b>
1022	3-5309-33	薬品保管庫 23DR・OW用棚板	2,900	<b>3,200</b>
1022	3-5309-34	棚板 33DR・OW／36DR・OW用	5,500	<b>6,100</b>
1022	3-2138-15	ベース V945-B1	10,500	<b>11,500</b>
1023	1-3454-14	薬品保管庫N-230R-D・OW	42,000	<b>46,000</b>
1023	1-3454-15	薬品保管庫N-330R-D・OW	57,500	<b>62,000</b>
1023	1-3454-16	薬品保管庫N-360R-D・OW	78,000	<b>83,500</b>
1023	3-5309-11	薬品保管庫 230DR用ストップバー	2,500	<b>3,000</b>
1023	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
1023	1-3455-11	薬品保管庫 N-230S・OW	26,000	<b>29,500</b>
1023	1-3455-12	薬品保管庫 N-330S・OW	33,000	<b>37,500</b>
1023	1-3455-13	薬品保管庫 N-360S・OW	58,000	<b>63,500</b>
1023	3-5309-11	薬品保管庫 230DR用ストップバー	2,500	<b>3,000</b>
1023	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
1024	2-709-01	薬品保管ユニットSP1-UTC	61,000	<b>64,000</b>
1024	2-709-02	薬品保管ユニットSPT-UTC	84,000	<b>88,000</b>
1024	1-4080-01	薬品保管ユニット SP1-UT	53,000	<b>56,000</b>
1024	1-4080-02	薬品保管ユニット SP2-UT	83,000	<b>87,000</b>
1024	1-4080-03	薬品保管ユニット SPT-UT	76,000	<b>80,000</b>
1024	1-4086-02	薬品保管ユニット SPG-UT	78,000	<b>82,000</b>
1024	3-6772-01	薬品トレーユニット SPBT-UTCL	54,000	<b>56,000</b>
1024	3-6772-02	薬品トレーユニット SPBT-UTCR	54,000	<b>56,000</b>
1024	3-3012-01	薬液保管スライドロッカー SL-110	158,000	<b>173,000</b>
1035	3-1614-01	プラスチックキャビネット9752000	16,300	<b>17,500</b>
1035	3-1614-02	プラスチックキャビネット9750000	25,500	<b>27,200</b>
1035	3-1614-03	プラスチックキャビネット9751000	26,500	<b>28,100</b>
1035	3-1614-11	ブラキャビネット9752000組立済	22,300	<b>23,500</b>
1035	3-1614-12	ブラキャビネット9750000組立済	31,500	<b>33,000</b>
1035	3-1614-13	ブラキャビネット9751000組立済	32,500	<b>34,000</b>
1035	3-1613-01	プラスチックキャビネット9762000	16,300	<b>17,500</b>
1035	3-1613-02	プラスチックキャビネット9760000	25,500	<b>26,600</b>
1035	3-1613-11	ブラキャビネット9762000組立済	22,300	<b>23,500</b>
1035	3-1613-12	ブラキャビネット9760000組立済	31,500	<b>32,500</b>
1036	3-6342-01	耐酸キャビネット M04CRA	66,000	<b>72,600</b>
1036	3-6342-13	耐酸キャビネット M12CRA	73,000	<b>80,000</b>
1036	2-575-01	耐薬キャビネット9733000	9,200	<b>9,800</b>
1036	2-575-02	耐薬キャビネット9732000	13,400	<b>14,000</b>
1036	2-575-03	耐薬キャビネット9734000	14,200	<b>15,100</b>
1036	2-575-11	耐薬キャビネット9733000組立済	14,200	<b>14,800</b>
1036	2-575-12	耐薬キャビネット9732000組立済	19,400	<b>20,000</b>
1036	2-575-13	耐薬キャビネット9734000組立済	20,200	<b>21,000</b>
1040	2-712-01	廃液容器保管庫WF-1	50,000	<b>51,000</b>
1040	2-712-02	廃液容器保管庫WF-2	77,000	<b>79,000</b>
1040	2-712-03	廃液容器保管庫WF-4	100,000	<b>104,000</b>
1040	2-726-03	一斗缶保管キャリ-UF-4T	30,000	<b>31,000</b>
1041	3-9785-02	廃液回収容器 14265	62,000	<b>75,000</b>
1041	3-9785-01	廃液回収容器 14762Z	61,000	<b>68,000</b>
1041	3-9785-03	廃液回収容器 14765Z	63,000	<b>71,000</b>
1042	1-7285-03	廃液回収システムEF-4-83C-SYS	54,000	<b>50,000</b>
1058	3-4048-21	コンパクトドラフト CD9S-BB	827,000	<b>797,000</b>
1058	3-4048-24	コンパクトドラフト CD9S-BBX	797,000	<b>767,000</b>
1078	7-3431-01	ステンレス架台W900用	69,000	<b>76,000</b>
1078	7-3431-02	ステンレス架台W1200用	80,000	<b>88,000</b>
1083	1-9610-01	ネオブレハンド袋DBG-NE 15／6-8	57,000	<b>63,000</b>
1086	3-4045-11	グローブボックスAS-600P	118,000	<b>124,000</b>
1086	1-9046-01	グローブボックス AS-800P	176,000	<b>185,000</b>
1086	3-4045-12	グローブボックス AS-600PE	152,000	<b>160,000</b>
1086	3-4045-13	グローブボックス AS-600PC	123,000	<b>129,000</b>
1086	1-9046-02	グローブボックス AS-800PC	185,000	<b>194,000</b>
1088	1-9034-01	グローブボックス 平面扉	62,000	<b>65,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1088	1-9034-02	グローブボックス 傾斜扉	83,000	<b>87,000</b>
1088	1-9034-03	グローブボックス 平面扉PC	86,000	<b>90,500</b>
1088	1-9034-04	グローブボックス 傾斜扉PC	109,000	<b>114,000</b>
1095	1-9607-01	ブチルゴム手袋DBGBT15／6-8.5	66,000	<b>69,000</b>
1095	1-9607-02	ブチルゴム手袋DBGHT15／8-8.5	66,000	<b>69,000</b>
1095	1-9609-01	ハイバロン手袋DBGHY15／6-8.5	68,000	<b>71,000</b>
1095	1-9609-02	ハイバロン手袋DBGHY15／8-8.5	68,000	<b>71,000</b>
1095	1-9610-01	ネオプレン手袋DBG-NE 15／6-8	57,000	<b>63,000</b>
1095	1-9610-02	ネオプレン手袋DBG-NE 15／8-8	57,000	<b>63,000</b>
1099	1-2903-01	ドライマックスDMX-400	280,000	<b>294,000</b>
1099	1-2903-02	ドライマックスDMX-600	340,000	<b>357,000</b>
1099	1-2903-03	ドライマックスDMX-1200	590,000	<b>619,000</b>
1099	1-2904-01	ドライマックスSDMX-400	370,000	<b>388,000</b>
1099	1-2904-02	ドライマックス SDMX-600	480,000	<b>504,000</b>
1099	1-2904-03	ドライマックス SDMX-1200	890,000	<b>934,000</b>
1101	4-748-01	ドライデシケーター NDD-S600	221,000	<b>229,000</b>
1101	4-748-02	ドライデシケーター NDD-S900	189,000	<b>194,000</b>
1101	4-748-03	ドライデシケーター NDD-S1200	400,000	<b>413,000</b>
1101	4-747-01	ドライデシケーター NDD-H600	263,000	<b>271,000</b>
1101	4-747-02	ドライデシケーター NDD-H900	232,000	<b>237,000</b>
1101	4-747-03	ドライデシケーター NDD-H1200	452,000	<b>465,000</b>
1101	1-5485-14	固定棚板 SPB-4・DB-4F用	6,100	<b>6,800</b>
1102	1-5485-41	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V1	83,000	<b>86,000</b>
1102	1-5485-42	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V2	126,000	<b>131,000</b>
1102	1-5485-43	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V3	169,000	<b>184,000</b>
1102	1-5485-44	ビッグドライ(オートドライ)SPB-V4	271,000	<b>293,000</b>
1102	1-5485-54	予備棚板W1200×D550用	6,100	<b>6,700</b>
1103	2-7431-31	フロストドライデシケータN-SFD-CB	145,000	<b>148,000</b>
1103	2-7431-32	フロストドライデシケータN-SFD-SB	208,000	<b>215,000</b>
1103	2-7431-33	フロストドライデシケータN-SFD-WB	313,000	<b>326,000</b>
1103	1-5485-54	予備棚板W1200×D550用	6,100	<b>6,700</b>
1104	1-9015-11	SUSデシケーター SP-SSUSFN	216,000	<b>227,000</b>
1104	1-9015-12	SUSデシケーター SP-WSUSFN	316,000	<b>332,000</b>
1104	1-5466-21	ドライボーイ ND-1S	39,500	<b>40,000</b>
1104	1-5466-22	ドライボーイ ND-2S	62,000	<b>64,000</b>
1104	1-5466-23	ドライボーイ ND-3S	57,000	<b>59,000</b>
1104	1-5466-24	ドライボーイ ND-4S	56,000	<b>58,000</b>
1104	1-5466-25	ドライボーイ ND-2SS	74,000	<b>76,000</b>
1104	1-5466-26	ドライボーイ ND-3SS	74,000	<b>76,000</b>
1107	1-6009-01	ヘビーデシケーターオートドライDHD-S	255,000	<b>268,000</b>
1107	1-6009-02	ヘビーデシケーターオートドライDHD-W	410,000	<b>430,000</b>
1110	4-746-01	ドライデシケーター TDD-S600CP	149,000	<b>156,000</b>
1110	4-746-11	TDD-S600CPCドライデシケーター	158,000	<b>166,000</b>
1110	4-746-02	ドライデシケーター TDD-S600CS	157,000	<b>165,000</b>
1110	4-746-12	TDD-S600CSCドライデシケーター	166,000	<b>174,000</b>
1110	4-746-03	ドライデシケーターTDD-S600CKP	156,000	<b>164,000</b>
1110	4-746-13	TDD-S600CKPCドライデシケータ	165,000	<b>173,000</b>
1110	4-746-04	ドライデシケーターTDD-S600CKS	164,000	<b>172,000</b>
1110	4-746-14	TDD-S600CKSCドライデシケータ	173,000	<b>182,000</b>
1110	4-746-05	ドライデシケーターTDD-S1200WP	352,000	<b>370,000</b>
1110	4-746-15	TDD-S1200WPCドライデシケータ	360,000	<b>378,000</b>
1110	4-746-06	ドライデシケーターTDD-S1200WS	368,000	<b>386,000</b>
1110	4-746-16	TDD-S1200WSCドライデシケータ	376,000	<b>395,000</b>
1111	4-745-01	ドライデシケーター TDD-H600SP	232,000	<b>244,000</b>
1111	4-745-11	TDD-H600SPCドライデシケーター	241,000	<b>253,000</b>
1111	4-745-02	ドライデシケーター TDD-H600SS	240,000	<b>252,000</b>
1111	4-745-12	TDD-H600SSCドライデシケーター	249,000	<b>261,000</b>
1111	4-745-03	ドライデシケーターTDD-H1200WP	439,000	<b>460,000</b>
1111	4-745-13	TDD-H1200WPCドライデシケータ	447,000	<b>469,000</b>
1111	4-745-04	ドライデシケーターTDD-H1200WS	454,000	<b>477,000</b>
1111	4-745-14	TDD-H1200WSCドライデシケータ	462,000	<b>485,000</b>
1112	1-5503-41	オートドライデシケーターSP-SFN-P	148,000	<b>155,000</b>
1112	1-5503-42	オートドライデシケーターSP-SFN-S	156,000	<b>164,000</b>
1112	1-5503-43	オートドライデシケーターSP-WFN-P	273,000	<b>287,000</b>
1112	1-5503-44	オートドライデシケーターSP-WFN-S	286,000	<b>300,000</b>
1112	1-5503-45	SP-SFN-PC ドライデシケーター	158,000	<b>166,000</b>
1112	1-5503-46	SP-SFN-SC ドライデシケーター	167,000	<b>175,000</b>
1112	1-5503-47	SP-WFN-PC ドライデシケーター	283,000	<b>297,000</b>
1112	1-5503-48	SP-WFN-SC ドライデシケーター	296,000	<b>310,000</b>
1112	1-4844-01	オートドライデシケータTSP-SFN-P	215,000	<b>226,000</b>
1112	1-4844-02	オートドライデシケータTSP-SFN-S	222,000	<b>233,000</b>
1112	1-4844-03	オートドライデシケータTSP-WFN-P	348,000	<b>365,000</b>
1112	1-4844-04	オートドライデシケータTSP-WFN-S	362,000	<b>380,000</b>
1113	1-5504-41	オートドライデシケータSP-BGFN-P	107,000	<b>112,000</b>
1113	1-5504-42	オートドライデシケータSP-BGFN-S	114,000	<b>120,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1113	1-5504-43	オートドライデシケータSP-BGKFNP	112,000	<b>118,000</b>
1113	1-5504-44	オートドライデシケータSP-BGKFNS	117,000	<b>123,000</b>
1116	1-5486-21	オートドライデシケーター OH-3S	35,600	<b>38,000</b>
1116	1-5487-21	オートドライデシケーター OL-3S	40,700	<b>43,000</b>
1116	2-7938-01	オートドライデシケーターOH-SK 遮光	39,000	<b>41,000</b>
1116	2-7938-02	オートドライデシケーターOL-SK 遮光	44,000	<b>46,000</b>
1118	1-6129-01	静電仕様デシケーター SD-SSE	201,000	<b>210,000</b>
1118	1-6129-12	静電仕様デシケーター SD-WSEN	390,000	<b>410,000</b>
1119	1-5207-01	スタンダードデシケータBG SDBG1P	62,000	<b>64,000</b>
1119	1-5207-02	スタンダードデシケーターBGSDBG1S	69,000	<b>70,000</b>
1119	1-5207-03	スタンダードデシケータBGSDBG1KP	67,000	<b>69,000</b>
1119	1-5207-04	スタンダードデシケータBGSDBG1KS	73,000	<b>75,000</b>
1119	1-5208-01	スタンダードデシケータBG SDBG2P	51,000	<b>53,000</b>
1119	1-5208-02	スタンダードデシケーターBGSDBG2S	53,000	<b>55,000</b>
1120	1-9033-01	デシケーター SD-BG1K(運搬用)	75,000	<b>79,000</b>
1120	1-9103-12	スタンダードデシケーター SD-WSEN	84,000	<b>88,000</b>
1125	3-5990-02	防塵防湿キャリアー HS120077	13,500	<b>12,000</b>
1126	1-1643-01	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-1	45,000	<b>48,000</b>
1126	1-1643-02	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-2	80,000	<b>85,000</b>
1126	1-1643-03	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-3	111,000	<b>118,000</b>
1126	1-1643-04	ビッグドライ(シリカゲル用) SPX-4	205,000	<b>218,000</b>
1126	1-5485-54	予備棚板W1200×D550用	6,100	<b>6,700</b>
1127	3-6010-01	デシケーター 280K100	12,000	<b>13,000</b>
1127	3-6010-02	デシケーター 280K150	16,000	<b>17,500</b>
1127	3-6010-03	デシケーター 280K200	28,000	<b>30,000</b>
1127	3-6010-04	デシケーター 280K250	38,000	<b>39,800</b>
1127	3-6010-05	デシケーター 280K300	50,000	<b>55,000</b>
1127	3-6011-21	上ロデシケータ280S280V／T100	13,000	<b>14,000</b>
1127	3-6011-22	上ロデシケータ280S280V／T150	24,000	<b>27,000</b>
1127	3-6011-23	上ロデシケータ280S280V／T200	34,500	<b>36,000</b>
1127	3-6011-11	バルブのみ 280V	8,000	<b>8,800</b>
1128	6-182-01	ねじロデシケーター 上ロ 142 シバタ	32,000	<b>36,000</b>
1128	6-182-02	ねじロデシケーター 上ロ 190 シバタ	40,000	<b>45,000</b>
1128	6-182-03	ねじロデシケーター 上ロ 240 シバタ	49,000	<b>54,000</b>
1128	6-183-03	ねじロデシケーター 横ロ 240 シバタ	55,000	<b>59,000</b>
1128	6-184-01	ねじロデシケーター用コック シバタ	6,000	<b>6,800</b>
1129	3-9062-01	シリカゲル 5g 500個	2,500	<b>2,800</b>
1129	3-9062-02	シリカゲル 10g 300個	2,700	<b>3,100</b>
1129	3-9062-03	シリカゲル 20g 100個	1,700	<b>1,900</b>
1129	3-9062-04	シリカゲル 30g 100個	2,900	<b>3,300</b>
1129	3-9062-05	シリカゲル 50g	2,100	<b>2,400</b>
1131	1-5386-01	シリカゲル&乾燥器	12,800	<b>13,500</b>
1131	1-5386-11	吸湿シリカゲルカード3枚入	5,400	<b>5,700</b>
1131	3-9778-01	低発塵シリカゲル 5g 500個	4,000	<b>4,600</b>
1131	3-9778-02	低発塵シリカゲル 10g 300個	4,200	<b>4,800</b>
1131	3-9778-03	低発塵シリカゲル 20g 100個	3,000	<b>3,400</b>
1131	3-9778-04	低発塵シリカゲル 30g 100個	3,500	<b>4,000</b>
1131	3-9778-05	低発塵シリカゲル 50g	3,100	<b>3,500</b>
1131	3-9777-01	低発塵シリカゲル 30 6包	400	<b>460</b>
1131	3-9777-02	低発塵シリカゲル 50 6包	450	<b>520</b>
1131	3-9777-03	低発塵シリカゲル 100 32包	3,900	<b>4,500</b>
1136	1-5212-01	ガス置換デシケータージャンボ GD-SP	120,000	<b>126,000</b>
1136	1-5212-02	ガス置換デシケータージャンボ GD-SS	126,000	<b>132,000</b>
1136	1-5212-05	GD-SSE ガス置換デシケーター	210,000	<b>221,000</b>
1136	1-5212-03	ガス置換デシケータージャンボ GD-WP	235,000	<b>247,000</b>
1136	1-5212-04	ガス置換デシケータージャンボ GD-WS	262,000	<b>275,000</b>
1136	1-5212-06	GD-WSE ガス置換デシケーター	370,000	<b>389,000</b>
1137	1-5211-01	ガス置換デシケーターBG GD-BG2P	60,000	<b>63,000</b>
1137	1-5211-02	ガス置換デシケーターBG GD-BG2S	64,000	<b>67,000</b>
1137	1-5211-03	GD-BG2SE ガス置換デシケータ	92,000	<b>96,000</b>
1137	1-5210-01	ガス置換デシケーターBG GD-BG1P	73,000	<b>77,000</b>
1137	1-5210-02	ガス置換デシケーターBG GD-BG1S	76,000	<b>80,000</b>
1137	1-5210-05	GD-BG1SE ガス置換デシケーター	110,000	<b>116,000</b>
1137	1-5210-03	ガス置換デシケーターBG GDBG1KP	79,000	<b>83,000</b>
1137	1-5210-04	ガス置換デシケーターBG GDBG1KS	85,000	<b>89,500</b>
1137	1-5210-06	GD-BG1KSE ガス置換デシケーター	113,000	<b>119,000</b>
1138	1-9015-03	ガス置換デシケーターGD-SS(SUS)	146,000	<b>153,000</b>
1138	1-9015-04	ガス置換デシケーターGD-WS(SUS)	272,000	<b>286,000</b>
1139	1-5213-01	ガス置換デシケータージャンボGD-S2P	179,000	<b>188,000</b>
1139	1-5213-02	ガス置換デシケータージャンボGD-S2S	189,000	<b>198,000</b>
1139	1-5213-03	ガス置換デシケータージャンボGD-W4P	312,000	<b>328,000</b>
1139	1-5213-04	ガス置換デシケータージャンボGD-W4S	337,000	<b>354,000</b>
1141	1-5467-21	ガス置換デシケーター DG-1N	58,000	<b>62,000</b>
1141	1-5467-22	ガス置換デシケーター DG-2N	122,000	<b>128,000</b>
1141	1-5467-23	ガス置換デシケーター DG-3N	156,000	<b>164,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1141	1-5467-24	ガス置換デシケーター DG-4N	302,000	<b>316,000</b>
1141	1-5485-14	固定棚板 SPB-4・DB-4F用	6,100	<b>6,800</b>
1141	1-5443-01	バソリナステンレスデシケーター 1型	85,000	<b>87,000</b>
1141	1-5442-01	ステンレスデシケーター 2型	181,000	<b>186,000</b>
1141	1-5442-02	ステンレスデシケーター NW-1型	189,000	<b>195,000</b>
1144	1-066-21	真空ボリカデシケーター 240型コック付	14,600	<b>15,000</b>
1144	1-066-32	真空ボリカデシケーター 300型コック付	23,000	<b>24,000</b>
1144	1-5801-21	真空ボリカデシケーター 240GA	21,500	<b>22,500</b>
1144	1-5801-22	真空ボリカデシケーター 300GA	31,000	<b>32,500</b>
1144	1-5801-23	真空ボリカデシケーター 240GA2	24,200	<b>25,500</b>
1144	1-5801-24	真空ボリカデシケーター 300GA2	33,500	<b>35,000</b>
1146	1-068-01	真空デシケーター VL型	78,000	<b>81,000</b>
1146	1-068-02	真空デシケーターコンセント付 VL-C型	98,000	<b>102,000</b>
1146	1-067-01	真空デシケーター VLH型	155,000	<b>163,000</b>
1146	1-067-02	真空デシケーターコンセント付VLH-C型	180,000	<b>189,000</b>
1146	1-069-01	真空デシケータ VW型	198,000	<b>208,000</b>
1146	1-069-02	真空デシケーターコンセント付 VW-C型	228,000	<b>239,000</b>
1148	1-5943-01	真空デシケーター VXS	45,000	<b>47,000</b>
1148	1-5943-02	真空デシケーターVXH	54,000	<b>57,000</b>
1148	1-5943-03	真空デシケーターVXL	56,000	<b>59,000</b>
1148	1-070-01	真空デシケーター VS型	62,000	<b>65,000</b>
1149	2-4920-11	小型真空デシケーター30型	14,800	<b>16,400</b>
1149	2-4920-12	小型真空デシケーター60型	15,100	<b>16,800</b>
1149	2-4920-13	小型真空デシケーター100型	16,600	<b>18,500</b>
1149	2-4920-14	小型真空デシケーター200型	17,100	<b>19,000</b>
1149	2-4920-15	小型真空デシケーター300型	17,900	<b>19,800</b>
1149	2-4920-07	小型真空デシケーター角90型	13,800	<b>14,500</b>
1149	2-4920-08	小型真空デシケーター角140型	22,000	<b>23,000</b>
1149	2-4920-09	小型真空デシケーター 角200型	35,000	<b>36,500</b>
1149	2-7875-01	アクリル小型真空容器 200型	43,000	<b>45,000</b>
1149	2-7875-02	アクリル小型真空容器 300型	67,000	<b>70,000</b>
1150	3-6769-02	ステンレス真空デシケータSSVD-450	498,000	<b>448,000</b>
1150	1-9043-01	ステンレス真空デシケーターDVS-250	158,000	<b>168,000</b>
1150	1-9043-02	ステンレス真空デシケーターDVS-310	198,000	<b>210,000</b>
1150	1-9898-01	ポンプ内蔵真空デシケーター VE-ALL	99,000	<b>101,000</b>
1150	1-7546-11	ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN	225,000	<b>238,000</b>
1150	1-7546-12	ポンプ内蔵真空デシケーターVK-ALN	270,000	<b>288,000</b>
1151	3-184-01	ボルトトレー 6本用	3,500	<b>4,100</b>
1151	3-184-02	ボルトトレー 12本用	5,200	<b>6,100</b>
1152	3-5349-41	薬品トレイ グレー	2,100	<b>2,200</b>
1152	3-5349-42	薬品トレイ ブルー	2,100	<b>2,200</b>
1152	3-5349-43	薬品トレイ イエロー	2,100	<b>2,200</b>
1154	3-9025-01	セーフティボトルキャリア B-100-1	7,000	<b>7,400</b>
1154	3-9025-02	セーフティボトルキャリア B-102-1	7,000	<b>7,400</b>
1154	3-9025-03	セーフティボトルキャリア B-100	14,700	<b>15,400</b>
1154	3-9025-04	セーフティボトルキャリア B-101	14,700	<b>15,400</b>
1154	3-9025-05	セーフティボトルキャリア B102	14,700	<b>15,400</b>
1155	3-1464-01	ビペットラックSPR-3	9,200	<b>9,900</b>
1155	3-1464-02	ビペットラックSPR-6	12,500	<b>13,500</b>
1156	3-5660-01	ビペット掛ハーフ ウェーブ型ミニ	1,900	<b>2,000</b>
1156	3-203-01	ビペット掛 ウェーブ型	2,800	<b>3,000</b>
1156	3-204-01	3方ビペット立 SS型	5,000	<b>5,400</b>
1156	3-204-02	3方ビペット立 SC型	3,800	<b>4,400</b>
1158	2-7971-01	マイクロビペットスタンド NIPS-TA	4,200	<b>4,500</b>
1158	1-1609-01	マイクロビペットスタンドNIPS-TA5	10,000	<b>11,000</b>
1158	2-7583-01	マイクロビペット置き NM-P01	1,600	<b>1,700</b>
1159	1-8134-03	ビベッタークランプ HS20162A	6,600	<b>5,500</b>
1159	3-5323-11	マイクロビペットスタンド NJ2	6,700	<b>7,500</b>
1159	3-5322-01	マイクロビペットスタンドJGN2 6本掛	10,400	<b>11,500</b>
1159	3-5324-01	ラウンドビペットスタンド NR 6本掛	11,500	<b>12,800</b>
1160	3-5321-01	ビペットスタンドステーション PPS	9,800	<b>10,800</b>
1162	1-1331-01	サンプル管立 SS27-28	4,100	<b>4,500</b>
1162	1-1331-02	サンプル管立 SS30-18	3,900	<b>4,300</b>
1162	1-1331-03	サンプル管立 SS35-18	4,000	<b>4,400</b>
1162	1-1331-04	サンプル管立 SS40-10	3,900	<b>4,300</b>
1162	1-1331-11	サンプル管立 網フタ	2,900	<b>3,200</b>
1162	1-1332-01	サンプル瓶立 SS63-12	7,600	<b>8,300</b>
1162	1-1332-02	サンプル瓶立 SS79-9	7,400	<b>8,000</b>
1162	1-1332-11	サンプル瓶立 網フタ	4,900	<b>5,800</b>
1163	3-1467-01	ディッシュラックTCR-35	4,700	<b>5,100</b>
1163	3-1467-02	ディッシュラックTCR-60	5,000	<b>5,400</b>
1163	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,600	<b>6,100</b>
1163	2-2044-01	スリムシャーレラック SDR-2	4,700	<b>5,100</b>
1163	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,600	<b>6,100</b>
1163	3-468-04	シャーレスタンド φ75サス 6枚収納	1,800	<b>1,950</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1163	3-468-05	シャーレスタンド φ90サス 6枚収納	2,100	<b>2,300</b>
1164	3-233-01	シャーレラック F型	7,000	<b>7,600</b>
1164	3-233-02	シャーレラック F1/2型	6,000	<b>6,500</b>
1164	3-235-01	シャーレラック FW型	12,000	<b>13,000</b>
1164	3-235-02	シャーレラック FW1/2型	9,000	<b>9,800</b>
1164	2-4217-01	逆さ置き対応シャーレラックSTS-10	6,200	<b>6,700</b>
1167	1-9675-03	ストロングケース GT-M	4,400	<b>4,900</b>
1167	1-9675-01	ストロングケース GT-C	6,600	<b>7,300</b>
1167	1-9675-02	ストロングケース GT-R	7,900	<b>8,700</b>
1167	3-9684-01	アルミニケース AL-M001	1,500	<b>1,670</b>
1167	3-9684-02	アルミニケース AL-M002	1,800	<b>1,990</b>
1167	3-9684-03	アルミニケース AL-M003	1,500	<b>1,670</b>
1167	1-6498-01	アルミケース T3AA-S	7,000	<b>7,800</b>
1167	1-6498-02	アルミケース T3AA	7,000	<b>7,800</b>
1167	1-6498-03	アルミケース T3AA-C	6,200	<b>6,900</b>
1167	1-6498-05	アルミケース AL-L	12,800	<b>14,200</b>
1169	3-136-01	パネルラック MS-630	20,000	<b>25,000</b>
1169	3-136-11	パンチングパネル HP06-8-630	4,500	<b>5,000</b>
1169	3-136-12	コンテナ設置用レールHP06-5-630	1,500	<b>1,700</b>
1170	2-707-01	小型コンテナマンションHB-4-4型	23,500	<b>24,000</b>
1170	2-707-02	小型コンテナマンションHB-8-4型	28,500	<b>30,000</b>
1170	3-248-01	卓上型ミニハンガー HB-4型ハンガー	15,800	<b>17,000</b>
1170	3-248-02	卓上型ミニハンガー HB-8型ハンガー	17,000	<b>18,000</b>
1177	8-5866-17	アルティアハーフトレーAHT-75CV	3,900	<b>3,000</b>
1177	8-5866-18	アルティアハーフトレーAHT-150CV	4,500	<b>3,800</b>
1178	8-2176-12	アルティアバスケットAB150アイボリー	5,500	<b>7,100</b>
1184	8-5074-01	ワイヤーラック 1536-221	30,000	<b>33,700</b>
1184	8-5074-02	ワイヤーラック 1536-223	36,000	<b>39,700</b>
1184	8-5074-03	ワイヤーラック 1536-225	45,000	<b>49,000</b>
1184	8-5074-04	ワイヤーラック 1536-227	49,000	<b>53,500</b>
1184	8-5084-01	ワイヤーラック 1536-211	35,300	<b>38,300</b>
1184	8-5084-02	ワイヤーラック 1536-213	40,100	<b>43,800</b>
1184	8-5084-03	ワイヤーラック 1536-215	51,500	<b>55,900</b>
1184	8-5084-04	ワイヤーラック 1536-217	55,500	<b>59,800</b>
1187	3-1311-01	軽量ボルトレスラック MK6345-4K	31,500	<b>37,600</b>
1187	3-1311-02	軽量ボルトレスラック MK6445-4K	36,600	<b>43,900</b>
1187	3-1311-03	軽量ボルトレスラック MK6545-4K	41,800	<b>50,200</b>
1187	3-1311-04	軽量ボルトレスラック MK6645-4K	50,400	<b>61,500</b>
1187	3-1311-05	軽量ボルトレスラック MK7345-4K	33,000	<b>39,400</b>
1187	3-1311-06	軽量ボルトレスラック MK7445-4K	38,100	<b>45,700</b>
1187	3-1311-07	軽量ボルトレスラック MK7545-4K	43,200	<b>52,000</b>
1187	3-1311-08	軽量ボルトレスラック MK7645-4K	51,900	<b>63,200</b>
1187	3-1312-01	軽量ボルトレスラック MK6345-5K	35,900	<b>42,900</b>
1187	3-1312-02	軽量ボルトレスラック MK6445-5K	42,100	<b>50,500</b>
1187	3-1312-03	軽量ボルトレスラック MK6545-5K	48,300	<b>58,100</b>
1187	3-1312-04	軽量ボルトレスラック MK6645-5K	58,800	<b>71,800</b>
1187	3-1312-05	軽量ボルトレスラック MK7345-5K	37,400	<b>44,700</b>
1187	3-1312-06	軽量ボルトレスラック MK7445-5K	43,600	<b>52,200</b>
1187	3-1312-07	軽量ボルトレスラック MK7545-5K	49,800	<b>59,900</b>
1187	3-1312-08	軽量ボルトレスラック MK7645-5K	60,300	<b>73,600</b>
1187	1-5344-01	軽量ボルトレスラック MK6360-4K	25,800	<b>42,100</b>
1187	1-5344-02	軽量ボルトレスラック MK6460-4K	30,000	<b>49,400</b>
1187	1-5344-03	軽量ボルトレスラック MK6560-4K	37,000	<b>61,200</b>
1187	1-5344-04	軽量ボルトレスラック MK6660-4K	43,600	<b>72,400</b>
1187	1-5344-05	軽量ボルトレスラック MK7360-4K	26,800	<b>43,900</b>
1187	1-5344-06	軽量ボルトレスラック MK7460-4K	31,200	<b>51,200</b>
1187	1-5344-07	軽量ボルトレスラック MK7560-4K	38,000	<b>63,000</b>
1187	1-5344-08	軽量ボルトレスラック MK7660-4K	44,700	<b>74,100</b>
1187	3-1313-01	軽量ボルトレスラック MK6360-5K	40,500	<b>48,500</b>
1187	3-1313-02	軽量ボルトレスラック MK6460-5K	47,800	<b>57,400</b>
1187	3-1313-03	軽量ボルトレスラック MK6560-5K	59,600	<b>71,800</b>
1187	3-1313-04	軽量ボルトレスラック MK6660-5K	70,200	<b>85,400</b>
1187	3-1313-05	軽量ボルトレスラック MK7360-5K	42,000	<b>50,300</b>
1187	3-1313-06	軽量ボルトレスラック MK7460-5K	49,300	<b>59,200</b>
1187	3-1313-07	軽量ボルトレスラック MK7560-5K	61,000	<b>73,600</b>
1187	3-1313-08	軽量ボルトレスラック MK7660-5K	71,700	<b>87,200</b>
1187	3-1314-01	軽中量ボルトレスラックMS6345-4K	34,300	<b>41,300</b>
1187	3-1314-02	軽中量ボルトレスラックMS6445-4K	39,800	<b>47,900</b>
1187	3-1314-03	軽中量ボルトレスラックMS6545-4K	45,000	<b>54,300</b>
1187	3-1314-04	軽中量ボルトレスラックMS6645-4K	55,100	<b>67,600</b>
1187	3-1314-05	軽中量ボルトレスラックMS7345-4K	36,300	<b>43,600</b>
1187	3-1314-06	軽中量ボルトレスラックMS7445-4K	41,700	<b>50,200</b>
1187	3-1314-07	軽中量ボルトレスラックMS7545-4K	46,900	<b>56,600</b>
1187	3-1314-08	軽中量ボルトレスラックMS7645-4K	57,000	<b>69,900</b>
1187	3-1315-01	軽中量ボルトレスラックMS6345-5K	38,900	<b>46,800</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1187	3-1315-02	軽中量ボルトレスラックMS6445-5K	45,400	<b>54,700</b>
1187	3-1315-03	軽中量ボルトレスラックMS6545-5K	51,600	<b>62,400</b>
1187	3-1315-04	軽中量ボルトレスラックMS6645-5K	63,900	<b>78,500</b>
1187	3-1315-05	軽中量ボルトレスラックMS7345-5K	40,800	<b>49,100</b>
1187	3-1315-06	軽中量ボルトレスラックMS7445-5K	47,300	<b>57,000</b>
1187	3-1315-07	軽中量ボルトレスラックMS7545-5K	53,600	<b>64,700</b>
1187	3-1315-08	軽中量ボルトレスラックMS7645-5K	65,900	<b>80,900</b>
1187	3-1316-01	軽中量ボルトレスラックMS6360-4K	38,500	<b>46,400</b>
1187	3-1316-02	軽中量ボルトレスラックMS6460-4K	44,900	<b>54,100</b>
1187	3-1316-03	軽中量ボルトレスラックMS6560-4K	54,500	<b>65,900</b>
1187	3-1316-04	軽中量ボルトレスラックMS6660-4K	63,300	<b>77,300</b>
1187	3-1316-05	軽中量ボルトレスラックMS7360-4K	40,400	<b>48,700</b>
1187	3-1316-06	軽中量ボルトレスラックMS7460-4K	46,800	<b>56,400</b>
1187	3-1316-07	軽中量ボルトレスラックMS7560-4K	56,400	<b>68,200</b>
1187	3-1316-08	軽中量ボルトレスラックMS7660-4K	65,200	<b>79,600</b>
1187	3-1317-01	軽中量ボルトレスラックMS6360-5K	44,100	<b>53,200</b>
1187	3-1317-02	軽中量ボルトレスラックMS6460-5K	51,800	<b>62,400</b>
1187	3-1317-03	軽中量ボルトレスラックMS6560-5K	63,500	<b>76,900</b>
1187	3-1317-04	軽中量ボルトレスラックMS6660-5K	74,200	<b>90,700</b>
1187	3-1317-05	軽中量ボルトレスラックMS7360-5K	46,000	<b>55,500</b>
1187	3-1317-06	軽中量ボルトレスラックMS7460-5K	53,700	<b>64,800</b>
1187	3-1317-07	軽中量ボルトレスラックMS7560-5K	65,400	<b>79,200</b>
1187	3-1317-08	軽中量ボルトレスラックMS7660-5K	76,200	<b>93,000</b>
1187	3-7950-01	中量ボルトレスラックMMA6347-4K	32,800	<b>51,100</b>
1187	3-7950-02	中量ボルトレスラックMMA6447-4K	48,600	<b>59,000</b>
1187	3-7950-03	中量ボルトレスラックMMA6547-4K	55,000	<b>66,800</b>
1187	3-7950-04	中量ボルトレスラックMMA6647-4K	67,100	<b>81,600</b>
1187	3-7950-05	中量ボルトレスラックMMA7347-4K	44,500	<b>53,900</b>
1187	3-7950-06	中量ボルトレスラックMMA7447-4K	50,900	<b>61,800</b>
1187	3-7950-07	中量ボルトレスラックMMA7547-4K	57,400	<b>69,600</b>
1187	3-7950-08	中量ボルトレスラックMMA7647-4K	69,400	<b>84,400</b>
1187	3-7951-01	中量ボルトレスラックMMA6347-5K	47,700	<b>57,800</b>
1187	3-7951-02	中量ボルトレスラックMMA6447-5K	55,400	<b>67,200</b>
1187	3-7951-03	中量ボルトレスラックMMA6547-5K	62,900	<b>76,300</b>
1187	3-7951-04	中量ボルトレスラックMMA6647-5K	77,600	<b>94,400</b>
1187	3-7951-05	中量ボルトレスラックMMA7347-5K	50,000	<b>60,600</b>
1187	3-7951-06	中量ボルトレスラックMMA7447-5K	57,700	<b>70,000</b>
1187	3-7951-07	中量ボルトレスラックMMA7547-5K	65,200	<b>79,100</b>
1187	3-7951-08	中量ボルトレスラックMMA7647-5K	79,900	<b>97,200</b>
1187	3-7901-01	中量ボルトレスラックMMA6357-4K	46,400	<b>56,200</b>
1187	3-7901-02	中量ボルトレスラックMMA6457-4K	53,200	<b>64,500</b>
1187	3-7901-03	中量ボルトレスラックMMA6557-4K	62,900	<b>76,400</b>
1187	3-7901-04	中量ボルトレスラックMMA6657-4K	74,100	<b>90,100</b>
1187	3-7901-05	中量ボルトレスラックMMA7357-4K	48,700	<b>59,000</b>
1187	3-7901-06	中量ボルトレスラックMMA7457-4K	55,500	<b>67,300</b>
1187	3-7901-07	中量ボルトレスラックMMA7557-4K	65,200	<b>79,200</b>
1187	3-7901-08	中量ボルトレスラックMMA7657-4K	76,400	<b>92,900</b>
1187	3-7949-01	中量ボルトレスラックMMA6357-5K	53,000	<b>64,200</b>
1187	3-7949-02	中量ボルトレスラックMMA6457-5K	61,100	<b>74,100</b>
1187	3-7949-03	中量ボルトレスラックMMA6557-5K	72,700	<b>88,400</b>
1187	3-7949-04	中量ボルトレスラックMMA6657-5K	86,300	<b>105,100</b>
1187	3-7949-05	中量ボルトレスラックMMA7357-5K	55,400	<b>67,000</b>
1187	3-7949-06	中量ボルトレスラックMMA7457-5K	63,400	<b>76,900</b>
1187	3-7949-07	中量ボルトレスラックMMA7557-5K	75,000	<b>91,200</b>
1187	3-7949-08	中量ボルトレスラックMMA7657-5K	88,600	<b>107,900</b>
1201	0-7583-11	更衣ロッカー-FLK-1-WH(1人用)	35,600	<b>37,800</b>
1201	0-7583-12	更衣ロッカー-FLK-2-WH(2人用)	46,000	<b>48,600</b>
1201	0-7583-13	更衣ロッカー-FLK-3-WH(3人用)	55,500	<b>58,700</b>
1201	0-7583-14	更衣ロッカー-FLK-4-WH(4人用)	61,000	<b>67,000</b>
1201	1-6630-11	システムロッカー TNK-320-TNG	64,000	<b>65,300</b>
1202	1-2441-21	更衣ロッカー LK-1SD-TNG	37,000	<b>37,800</b>
1202	1-2441-22	更衣ロッカー LK-1D-TNG	39,500	<b>40,300</b>
1202	1-2441-23	更衣ロッカー LK-2D-TNG	53,000	<b>54,200</b>
1202	1-2441-24	更衣ロッカー LK-3D-TNG	70,500	<b>71,900</b>
1202	1-2441-25	更衣ロッカー LK-4D-TNG	84,500	<b>86,200</b>
1203	3-5320-01	保管庫 H25CS7021	24,000	<b>25,200</b>
1203	3-5320-02	保管庫 H200C7021	28,000	<b>29,400</b>
1203	3-8319-01	耐火金庫 A119R3WRBLUE	34,800	<b>37,600</b>
1203	3-8319-02	耐火金庫 A119R3WRRED	34,800	<b>37,600</b>
1203	3-8319-03	耐火金庫 A119R3WRBLACK	34,800	<b>37,600</b>
1203	3-8319-04	耐火金庫 A125R3WRBLUE	38,800	<b>40,600</b>
1203	3-8319-05	耐火金庫 A125R3WRRED	38,800	<b>40,600</b>
1203	3-8319-06	耐火金庫 A125R3WRBLACK	38,800	<b>40,600</b>
1203	3-8319-07	耐火金庫 A530R3WRBLUE	44,800	<b>48,000</b>
1203	3-8319-08	耐火金庫 A530R3WRRED	44,800	<b>48,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1203	3-8319-09	耐火金庫 A530R3WRBLACK	44,800	<b>48,000</b>
1203	3-5336-11	耐火金庫 060EKR3	76,400	<b>71,600</b>
1203	3-5336-12	耐火金庫 070EKR3	81,000	<b>77,000</b>
1203	3-5336-13	耐火金庫 080EKR3	123,000	<b>92,000</b>
1203	3-5336-14	耐火金庫 100EKR3	165,600	<b>127,600</b>
1203	3-5336-15	耐火金庫 120EKR3	214,700	<b>169,000</b>
1216	3-1556-01	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ2段	12,500	<b>13,000</b>
1216	3-1556-02	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ3段	16,500	<b>17,500</b>
1216	3-1556-03	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ2段	17,500	<b>18,500</b>
1216	3-1556-04	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ3段	22,500	<b>24,000</b>
1217	1-7633-03	サイレントラボカートエコノミーW-600	32,800	<b>36,000</b>
1217	1-5922-01	サイレントラボベンチ N-900	49,500	<b>56,500</b>
1217	1-5922-02	サイレントラボベンチ N-1200	59,500	<b>67,700</b>
1221	1-5994-01	実験台下折りたたみワゴン SC-UT	55,000	<b>59,000</b>
1227	0-9926-01	カルテワゴン 筆記台付 BRT-1L	25,000	<b>27,500</b>
1227	0-9926-02	カルテワゴン 筆記台付 BRT-2L	32,500	<b>35,500</b>
1229	3-9932-01	折り畳み式小型台車 HS-550G 緑	4,900	<b>5,300</b>
1229	3-9932-02	折り畳み式小型台車 HS-550P 桃	4,900	<b>5,300</b>
1229	2-7770-11	静かな台車SZM-80-OR	5,500	<b>6,150</b>
1229	2-7770-12	静かな台車SZM-80-GR	5,500	<b>6,150</b>
1229	2-7770-23	静かな台車 SZD2-100-OR	7,500	<b>8,350</b>
1229	2-7770-24	静かな台車 SZD2-100-GR	7,500	<b>8,350</b>
1230	3-6563-01	静音樹脂台車 SPC150	8,000	<b>9,000</b>
1230	3-6563-02	静音樹脂台車 SPC300	15,000	<b>16,500</b>
1230	3-6564-01	静音樹脂台車 SPC150FB	10,500	<b>11,500</b>
1233	3-6579-01	スチール台車 SHT150	3,980	<b>4,800</b>
1233	3-6579-02	スチール台車 SHT300	7,200	<b>8,800</b>
1233	3-6579-11	スチール台車 SHTW150	13,500	<b>16,000</b>
1236	3-7326-01	カゴ台車 SK-4616D	29,500	<b>33,500</b>
1236	1-3324-01	アルミ製かご車UK-1	68,500	<b>85,000</b>
1236	1-3324-02	アルミ製かご車UK-2	79,800	<b>98,000</b>
1237	1-3222-11	ハンドリフター ATH-S150SUS	337,500	<b>371,500</b>
1237	1-3222-12	ハンドリフター ATH-S250SUS	347,500	<b>382,500</b>
1237	1-3222-13	ハンドリフター ATH-S500SUS	520,000	<b>572,000</b>
1237	2-233-01	ハンドリフター-HLH-A50	104,000	<b>114,400</b>
1237	2-233-02	ハンドリフター-HLH-A60	125,800	<b>138,400</b>
1237	2-233-03	ハンドリフター-HLH-A80	173,000	<b>190,300</b>
1237	2-230-01	ハンドリフター-ATHL-100	50,000	<b>55,000</b>
1237	2-230-02	ハンドリフター-ATHL-200	60,000	<b>66,000</b>
1237	2-230-03	ハンドリフター-ATHL-400	84,000	<b>92,400</b>
1237	2-230-04	ハンドリフター-ATHL-600	135,000	<b>148,500</b>
1238	1-3221-11	ハンドリフター ATH-S120	33,300	<b>36,700</b>
1238	1-3221-12	ハンドリフター ATH-S150	38,700	<b>43,000</b>
1238	1-3221-13	ハンドリフター ATH-S250	50,300	<b>55,400</b>
1238	1-3221-14	ハンドリフター ATH-S500S	76,700	<b>84,500</b>
1238	1-3221-15	ハンドリフター ATH-E500M	80,300	<b>88,500</b>
1238	1-3221-16	ハンドリフター ATH-E500L	126,500	<b>139,500</b>
1241	3-9965-01	連結式平台車 RA-480	3,200	<b>3,400</b>
1241	3-9965-02	連結式平台車 RA-680	5,200	<b>5,600</b>
1242	3-6872-01	木製平台車 WFT4530	2,100	<b>2,500</b>
1242	3-6872-02	木製平台車 WFT6045	3,100	<b>3,700</b>
1242	3-6872-03	木製平台車 WFT9060	4,300	<b>5,000</b>
1242	2-7539-11	木製平台車 WHD-1	4,200	<b>4,650</b>
1242	2-7539-12	木製平台車 WHD-3	5,900	<b>6,500</b>
1242	2-7539-13	木製平台車 WHD-5	7,800	<b>8,650</b>
1243	1-2127-01	踏台 PFD-2A	13,000	<b>14,000</b>
1243	1-2127-02	踏台 PFD-3A	16,600	<b>18,000</b>
1243	1-2127-03	踏台 CTB-4C	35,000	<b>38,000</b>
1243	1-2127-04	踏台 CTB-5C	42,600	<b>46,600</b>
1244	1-3641-01	作業用踏台G-O31	19,200	<b>23,000</b>
1244	1-3641-02	作業用踏台G-O62	33,000	<b>40,000</b>
1244	1-3641-03	作業用踏台G-O93	48,000	<b>58,000</b>
1244	1-3641-04	作業用踏台G-124	81,000	<b>97,500</b>
1245	1-3327-01	足場台SKYM-5	27,500	<b>30,500</b>
1245	1-3327-02	足場台SKYM-8	32,900	<b>36,500</b>
1245	1-3327-03	足場台SKYM-10	38,300	<b>42,500</b>
1245	1-3325-01	足場台GTW-7	46,600	<b>56,500</b>
1245	1-3325-02	足場台GTW-10	51,900	<b>63,500</b>
1245	1-3325-03	足場台GTW-12	58,400	<b>70,500</b>
1245	1-3325-14	足場台GTW-16-4	75,800	<b>92,500</b>
1245	1-3325-05	足場台GTWX-18	89,200	<b>109,000</b>
1246	3-388-01	幅広踏み台 900	39,000	<b>41,000</b>
1246	3-388-02	幅広踏み台 1200	49,000	<b>51,000</b>
1251	2-129-01	ステンレスシャール 50×15×0.6	680	<b>740</b>
1251	2-129-02	ステンレスシャール 60×20×0.6	720	<b>780</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1251	2-129-03	ステンレスシャーレ 75×20×0.6	770	<b>830</b>
1251	2-129-04	ステンレスシャーレ 90×20×0.6	830	<b>910</b>
1251	2-129-05	ステンレスシャーレ 100×20×0.8	2,100	<b>2,350</b>
1251	2-129-06	ステンレスシャーレ 120×25×0.8	2,700	<b>3,000</b>
1251	2-129-07	ステンレスシャーレ 150×30×0.8	3,800	<b>4,200</b>
1251	2-129-08	ステンレスシャーレ 200×35×1.0	6,000	<b>6,600</b>
1252	2-9169-09	スタンダードシャーレ180／30	3,600	<b>3,700</b>
1252	2-9169-20	スタンダードシャーレ 200／30	6,800	<b>7,000</b>
1254	2-4727-01	ベトリディッシュ D-210-16	38,800	<b>43,000</b>
1254	3-3233-08	Dish 35X10mm TC EZGr	31,300	<b>32,400</b>
1254	3-3233-09	セルカルチャーディッシュ 353002	36,900	<b>38,200</b>
1254	3-3233-11	Dish 60x15mm TC EZGr	40,900	<b>42,300</b>
1254	3-3233-13	セルカルチャーディッシュ 353037	110,800	<b>114,700</b>
1254	3-3233-10	セルカルチャーディッシュ 353003	31,400	<b>32,500</b>
1254	3-3233-12	セルカルチャーディッシュ 353025	38,700	<b>40,100</b>
1255	2-8590-01	細胞培養ディッシュVTC-D35 五百枚	8,200	<b>8,600</b>
1255	2-8590-02	細胞培養ディッシュVTC-D60 五百枚	9,800	<b>10,300</b>
1255	2-8590-03	細胞培養ディッシュVTC-D100	10,000	<b>10,500</b>
1255	2-8590-04	細胞培養ディッシュVTC-D150 百枚	9,700	<b>10,200</b>
1256	1-2424-01	ディッシュP35GC-0-10-C 百枚	36,400	<b>31,500</b>
1256	1-2424-02	ディッシュP-35GC-0-14-C 百枚	36,400	<b>31,500</b>
1256	1-2424-04	ディッシュP35GC-1.5-10-C百枚	34,700	<b>31,500</b>
1256	1-2424-05	ディッシュP35GC-1.5-14-C百枚	34,700	<b>31,500</b>
1256	1-2424-06	ディッシュP35GC-1.5-20-C百枚	48,900	<b>42,300</b>
1256	1-2424-07	ディッシュP35GC-0-10-C 百枚	48,900	<b>42,300</b>
1256	1-2424-08	ディッシュP35GC-0-14-C 百枚	48,900	<b>42,300</b>
1256	1-2424-09	ディッシュP35GC-0-10-C百枚	48,900	<b>42,300</b>
1256	1-2424-10	ディッシュP35GC-0-14-C百枚	48,900	<b>42,300</b>
1256	1-2424-31	ディッシュP35G1.514CGRID	55,000	<b>47,800</b>
1257	4-1797-01	P50G-0-30-F.1/H IVF	74,100	<b>63,500</b>
1257	4-1797-02	P50G-1.5-30-F.1/H	74,100	<b>63,500</b>
1258	2-8589-01	細胞培養フラスコVTC-F25V 二百個	11,800	<b>12,400</b>
1258	2-8589-02	細胞培養フラスコVTC-F75V 百個	10,780	<b>11,300</b>
1258	2-8589-03	細胞培養フラスコVTC-F175V	8,250	<b>8,700</b>
1258	2-8589-04	細胞培養フラスコVTC-F25P 二百個	9,860	<b>10,400</b>
1258	2-8589-05	細胞培養フラスコVTC-F75P 百個	9,850	<b>10,300</b>
1258	2-8589-06	細胞培養フラスコVTC-F175P	7,500	<b>7,900</b>
1258	1-8422-01	組織培養用フラスコ 353018 百個	24,400	<b>25,200</b>
1258	1-8422-02	組織培養用フラスコ353014 200個	48,600	<b>50,400</b>
1258	1-8422-04	組織培養用フラスコ353082 200個	48,600	<b>50,400</b>
1258	1-8422-05	組織培養用フラスコ 353024 百個	40,600	<b>42,000</b>
1258	1-8422-08	組織培養用フラスコ 353028 40個	38,500	<b>39,800</b>
1259	1-8423-01	組織培養用フラスコ 353107 百本	26,100	<b>27,000</b>
1259	1-8423-02	組織培養用フラスコ 353108 百本	26,100	<b>27,000</b>
1259	1-8423-03	組織培養用フラスコ 353109 百本	26,100	<b>27,000</b>
1259	1-8423-04	組織培養用フラスコ 353110 百本	43,200	<b>44,700</b>
1259	1-8423-05	組織培養用フラスコ 353136 60本	25,900	<b>26,800</b>
1259	1-8423-06	組織培養用フラスコ 353112 40本	40,500	<b>41,900</b>
1259	2-2063-01	細胞培養用フラスコ430168 500個	126,600	<b>131,000</b>
1259	2-2063-02	細胞培養用フラスコ430639 200個	53,300	<b>55,200</b>
1259	2-2063-24	細胞培養用フラスコ 430641U 百個	43,000	<b>44,500</b>
1259	2-2063-25	細胞培養用フラスコ 430720U 百個	40,700	<b>42,100</b>
1259	2-2063-08	細胞培養用フラスコ 430825 50個	47,500	<b>49,200</b>
1259	2-2063-11	細胞培養用フラスコ431079 50個	48,000	<b>49,700</b>
1259	2-2063-12	細胞培養用フラスコ431080 50個	50,300	<b>52,100</b>
1259	2-2063-09	細胞培養用フラスコ 431081 25個	24,900	<b>25,800</b>
1259	2-2063-10	細胞培養用フラスコ 431082 25個	26,000	<b>26,900</b>
1261	4-2197-01	431405 三角フラスコ	41,900	<b>43,400</b>
1261	4-2198-01	431404 三角フラスコ	39,700	<b>41,100</b>
1261	4-2197-02	431407 三角フラスコ	48,600	<b>50,300</b>
1261	4-2198-02	431406 三角フラスコ	44,600	<b>46,200</b>
1261	4-2197-03	431401 三角フラスコ	35,200	<b>36,400</b>
1261	4-2198-03	431408 三角フラスコ	32,700	<b>33,800</b>
1261	4-2197-04	431403 三角フラスコ	58,000	<b>60,000</b>
1261	4-2198-04	431402 三角フラスコ	55,500	<b>57,400</b>
1261	4-2197-05	431256 三角フラスコ	31,700	<b>32,800</b>
1261	4-2197-06	431253 三角フラスコ	26,800	<b>27,700</b>
1261	4-2197-07	431684 三角フラスコ	45,400	<b>47,000</b>
1261	4-2199-01	431143 三角フラスコ	39,900	<b>41,300</b>
1261	4-2200-01	430421 三角フラスコ	37,500	<b>38,800</b>
1261	4-2199-02	431144 三角フラスコ	45,800	<b>47,400</b>
1261	4-2200-02	430183 三角フラスコ	42,200	<b>43,700</b>
1261	4-2199-03	431145 三角フラスコ	33,500	<b>34,700</b>
1261	4-2200-03	430422 三角フラスコ	31,100	<b>32,200</b>
1261	4-2199-04	431147 三角フラスコ	55,100	<b>57,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1261	4-2200-04	431146 三角フラスコ	52,800	<b>54,600</b>
1261	4-2199-05	431255 三角フラスコ	30,200	<b>31,300</b>
1261	4-2199-06	431252 三角フラスコ	25,800	<b>26,700</b>
1261	4-2199-07	431685 三角フラスコ	43,300	<b>44,800</b>
1262	3-8984-01	滅菌三角フラスコF0125S 24個	25,000	<b>27,500</b>
1262	3-8984-02	滅菌三角フラスコF0250S 12個	17,000	<b>18,700</b>
1262	3-8984-03	滅菌三角フラスコF0500S 12個	22,000	<b>24,200</b>
1262	3-8985-01	滅菌三角フラスコFBC0125S 24個	25,000	<b>27,500</b>
1262	3-8985-02	滅菌三角フラスコFBC0250S 12個	17,000	<b>18,700</b>
1262	3-8985-03	滅菌三角フラスコFBC0500S 12個	22,000	<b>24,200</b>
1266	2-2066-01	ストレージボトル丸型431175 24個	11,600	<b>12,000</b>
1266	2-2066-02	ストレージボトル丸型430281 24個	12,100	<b>12,500</b>
1266	2-2066-03	ストレージボトル丸型430282 24個	23,100	<b>23,900</b>
1266	2-2066-04	ストレージボトル丸型430518 24個	27,000	<b>27,900</b>
1266	2-2067-02	ストレージボトル角型431431 24個	17,700	<b>18,300</b>
1266	2-2067-03	ストレージボトル角型431432 24個	24,600	<b>25,500</b>
1267	3-8986-01	PETG滅菌培地瓶 BGC0030S	5,000	<b>5,500</b>
1267	3-8986-02	PETG滅菌培地瓶 BGC0060S	8,000	<b>8,800</b>
1267	3-8986-03	PETG滅菌培地瓶 BGC0125S	11,000	<b>12,000</b>
1267	3-8986-04	PETG滅菌培地瓶 BGC0250S	14,000	<b>15,400</b>
1267	3-8986-05	PETG滅菌培地瓶 BGC0500S	9,000	<b>9,900</b>
1267	3-8986-06	PETG滅菌培地瓶BGC200S 12本	11,000	<b>12,000</b>
1267	3-8986-07	PETG滅菌培地瓶BGC2000S 6本	14,000	<b>15,400</b>
1268	2-086-01	カルチャーボトル CB-1 10入	3,700	<b>4,000</b>
1268	2-086-02	カルチャーボトル CB-1B 10入	4,200	<b>4,500</b>
1269	2-1919-01	セルストレーナー352340 50個	10,000	<b>10,350</b>
1269	2-1919-02	セルストレーナー352350	10,000	<b>10,350</b>
1269	2-1919-03	セルストレーナー352360 50個	10,000	<b>10,350</b>
1269	2-1919-04	セルストレーナー352235 500本	70,300	<b>72,800</b>
1271	1-1599-01	PCRチューブ0.2ml平キャップ 千本	3,500	<b>3,680</b>
1271	1-1599-02	PCRチューブ0.2ml丸キャップ 千本	3,500	<b>3,680</b>
1271	1-1599-03	PCRチューブ02mL8連平蓋 120本	7,000	<b>7,350</b>
1271	1-1599-04	PCRチューブ02mL8連円蓋 120本	7,000	<b>7,350</b>
1271	2-6672-01	PCR用チューブ T-02 1000入	7,000	<b>7,200</b>
1271	2-6672-02	PCR用チューブ T-02F 1000入	7,000	<b>7,200</b>
1271	2-6672-03	PCR用チューブ T-06 1000入	6,000	<b>6,200</b>
1271	2-6672-04	PCR用チューブ T-028 125入	13,500	<b>14,000</b>
1271	2-6672-05	PCR用チューブ C-028 125入	2,700	<b>2,800</b>
1271	2-6672-06	PCR用チューブ3247-00 120入	10,000	<b>10,400</b>
1271	2-6672-07	チューブ C-028-RTC 125入	4,700	<b>4,900</b>
1273	2-6728-01	ピオラモPCRプレートVPE-010	1,600	<b>1,680</b>
1273	2-6728-11	8連平キャップVPF-08 120個	2,000	<b>2,100</b>
1273	2-6728-12	8連ドームキャップVPD-08 120個	2,000	<b>2,100</b>
1274	1-1600-01	ピオラモマイクロチューブ1.5ml 千本	1,900	<b>2,000</b>
1274	1-1600-02	ピオラモマイクロチューブ 2ml 千本	2,800	<b>2,940</b>
1274	1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml滅菌250本	2,000	<b>2,100</b>
1274	1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 滅菌250本	2,200	<b>2,310</b>
1274	2-4118-01	V5mlチューブ VIO-5B 250本	4,500	<b>4,730</b>
1274	2-4127-01	ピオラモチューブラック PR-50	1,200	<b>1,260</b>
1277	2-9653-01	マイクロチューブ1210-00 500本	2,400	<b>2,700</b>
1277	2-9653-02	マイクロチューブ1210-09 500本	2,500	<b>2,800</b>
1277	2-9653-03	マイクロチューブ1210-29 500本	3,000	<b>3,300</b>
1277	2-9653-04	マイクロチューブ1110-00 千本	4,300	<b>4,600</b>
1277	2-9653-05	マイクロチューブ1110-09 千本	4,600	<b>4,900</b>
1280	1-2959-01	スクリュキャップチューブS-1.5 五百	9,800	<b>10,290</b>
1280	1-2959-02	スクリュキャップチューブS1.5mL5百本	10,800	<b>11,340</b>
1280	1-2959-03	スクリュキャップチューブC-1.5 五百	9,800	<b>10,290</b>
1280	1-2959-04	スクリュキャップチューブC1.5mL5百本	10,800	<b>11,340</b>
1280	1-2960-01	スクリュキャップチューブS-2.0 五百	9,800	<b>10,290</b>
1280	1-2960-02	スクリュキャップチューブS2.0mL5百本	10,800	<b>11,340</b>
1280	1-2960-03	スクリュキャップチューブC-2.0 五百	9,800	<b>10,290</b>
1280	1-2960-04	スクリュキャップチューブC2.0mL5百本	10,800	<b>11,340</b>
1281	2-8004-01	マイクロチューブT335-2STP 五百	26,000	<b>27,300</b>
1281	2-8004-02	マイクロチューブT335-4STP 五百	26,000	<b>27,300</b>
1281	2-8004-03	マイクロチューブT335-5STP 五百	26,000	<b>27,300</b>
1281	2-8004-04	マイクロチューブT335-6STP 五百	26,000	<b>27,300</b>
1281	2-8004-05	マイクロチューブT335-7STP 五百	26,000	<b>27,300</b>
1281	2-8005-01	マイクロチューブ T335-2SPRTP	33,000	<b>34,700</b>
1281	2-8005-02	マイクロチューブ T335-4SPRTP	33,000	<b>34,700</b>
1281	2-8005-03	マイクロチューブ T335-5SPRTP	32,000	<b>33,600</b>
1281	2-8005-04	マイクロチューブ T335-6SPRTP	33,000	<b>34,700</b>
1281	2-8005-05	マイクロチューブ T335-7SPRTP	33,000	<b>34,700</b>
1282	2-3837-01	サンプルチューブT552-5ATTP 千本	14,700	<b>16,200</b>
1282	2-3837-02	サンプルチューブT552-7ATTP 千本	16,100	<b>17,700</b>
1282	2-3837-03	サンプルチューブ T552-10ATTP	17,600	<b>19,400</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1282	2-3837-04	サンプルチューブ T552-12ATTP	18,400	<b>20,200</b>
1282	2-3837-05	サンプルチューブ T552-30ATTP	13,600	<b>14,900</b>
1282	2-3837-11	リップシール付キャップ T552W 千個	8,030	<b>8,800</b>
1282	2-3837-13	キャップ T552WTP 1000個	9,610	<b>10,600</b>
1282	2-3837-14	キャップ T552-7WTP 1000個	8,770	<b>9,600</b>
1282	2-3837-15	キャップ T552-30WTP 500個	7,800	<b>8,600</b>
1282	3-7008-01	サンプルチューブ T500-1T 千個	10,000	<b>13,800</b>
1282	3-7008-03	サンプルチューブ T500-2T 千個	10,000	<b>13,900</b>
1282	3-7008-06	サンプルチューブ T500-4T 千個	12,500	<b>16,300</b>
1282	3-7008-07	サンプルチューブ T500-4AT 千個	12,500	<b>15,500</b>
1282	3-7008-08	サンプルチューブ T500-5T 千個	12,500	<b>17,000</b>
1282	3-7005-06	サンプルチューブ T501-4T 千個	15,300	<b>19,000</b>
1282	3-7005-07	サンプルチューブ T501-4AT 千個	15,300	<b>19,000</b>
1282	3-7005-08	サンプルチューブ T501-5T 千個	15,300	<b>19,000</b>
1282	3-7005-09	サンプルチューブ T501-5AT 千個	15,300	<b>19,000</b>
1284	3-8693-02	クワイオ円錐チューブ 4204AS	44,000	<b>49,000</b>
1291	3-6323-01	自動分析用サンプルカップ AO4 三千個	8,800	<b>8,000</b>
1293	3-8709-01	凍結容器用テーパーTFS-13C1-50白	4,000	<b>4,500</b>
1293	3-8709-12	凍結用テーパーTFS-13C1-50赤	4,000	<b>4,500</b>
1293	3-8709-13	凍結用テーパーTFS-13C1-50黄	4,000	<b>4,500</b>
1293	3-8709-04	凍結容器用テーパーTFS-13C1-50青	4,000	<b>4,500</b>
1293	3-8709-05	凍結容器用テーパーTFS-13C1-50橙	4,000	<b>4,500</b>
1293	3-8709-16	凍結用テーパーTFS-13C1-50緑	4,000	<b>4,500</b>
1293	3-8710-01	凍結容器用テーパーTFS-19C1-50白	4,100	<b>4,600</b>
1293	3-8710-12	凍結用テーパーTFS-19C1-50赤	4,100	<b>4,600</b>
1293	3-8710-13	凍結用テーパーTFS-19C1-50黄	4,100	<b>4,600</b>
1293	3-8710-04	凍結容器用テーパーTFS-19C1-50青	4,100	<b>4,600</b>
1293	3-8710-05	凍結容器用テーパーTFS-19C1-50橙	4,100	<b>4,600</b>
1293	3-8710-16	凍結用テーパーTFS-19C1-50緑	4,100	<b>4,600</b>
1293	3-8711-01	凍結容器用テーパーTFS-25C1-50白	4,400	<b>5,000</b>
1293	3-8711-12	凍結用テーパーTFS-25C1-50赤	4,400	<b>5,000</b>
1293	3-8711-13	凍結用テーパーTFS-25C1-50黄	4,400	<b>5,000</b>
1293	3-8711-04	凍結容器用テーパーTFS-25C1-50青	4,400	<b>5,000</b>
1293	3-8711-05	凍結容器用テーパーTFS-25C1-50橙	4,400	<b>5,000</b>
1293	3-8711-16	凍結用テーパーTFS-25C1-50緑	4,400	<b>5,000</b>
1293	3-8709-07	凍結容器用テーパー TAQ-13C1-50	3,800	<b>4,300</b>
1293	3-8710-07	凍結容器用テーパー TAQ-19C1-50	4,600	<b>5,200</b>
1293	3-8711-07	凍結容器用テーパー TAQ-25C1-50	5,400	<b>6,000</b>
1293	3-8716-01	ロールテープ TJTA13C1-50WH	3,500	<b>3,200</b>
1293	3-8716-02	ロールテープ TJTA13C1-50RE	3,500	<b>3,200</b>
1293	3-8716-03	ロールテープ TJTA13C1-50YE	3,500	<b>3,200</b>
1293	3-8716-04	ロールテープ TJTA13C1-50BL	3,500	<b>3,200</b>
1293	3-8716-05	ロールテープ TJTA13C1-50OR	3,500	<b>3,200</b>
1293	3-8716-06	ロールテープ TJTA13C1-50GA	3,500	<b>3,200</b>
1293	3-8717-01	ロールテープ TJTA19C1-50WH	3,600	<b>3,300</b>
1293	3-8717-02	ロールテープ TJTA19C1-50RE	3,600	<b>3,300</b>
1293	3-8717-03	ロールテープ TJTA19C1-50YE	3,600	<b>3,300</b>
1293	3-8717-04	ロールテープ TJTA19C1-50BL	3,600	<b>3,300</b>
1293	3-8717-05	ロールテープ TJTA19C1-50OR	3,600	<b>3,300</b>
1293	3-8717-06	ロールテープ TJTA19C1-50GA	3,600	<b>3,300</b>
1293	3-8718-01	ロールテープ TJTA25C1-50WH	4,000	<b>3,600</b>
1293	3-8718-02	ロールテープ TJTA25C1-50RE	4,000	<b>3,600</b>
1293	3-8718-03	ロールテープ TJTA25C1-50YE	4,000	<b>3,600</b>
1293	3-8718-04	ロールテープ TJTA25C1-50BL	4,000	<b>3,600</b>
1293	3-8718-05	ロールテープ TJTA25C1-50OR	4,000	<b>3,600</b>
1293	3-8718-06	ロールテープ TJTA25C1-50GA	4,000	<b>3,600</b>
1293	3-8713-01	ロールテープ TWA-13C1-50WH	3,800	<b>3,400</b>
1293	3-8713-02	ロールテープ TWA-13C1-50RE	3,800	<b>3,400</b>
1293	3-8713-03	ロールテープ TWA-13C1-50YE	3,800	<b>3,400</b>
1293	3-8713-04	ロールテープ TWA-13C1-50BL	3,800	<b>3,400</b>
1293	3-8713-05	ロールテープ TWA-13C1-50OR	3,800	<b>3,400</b>
1293	3-8713-06	ロールテープ TWA-13C1-50GA	3,800	<b>3,400</b>
1293	3-8714-01	ロールテープTWA19SBC1-50WH	4,400	<b>3,900</b>
1293	3-8714-02	ロールテープTWA19SBC1-50RE	4,400	<b>3,900</b>
1293	3-8714-03	ロールテープTWA19SBC1-50YE	4,400	<b>3,900</b>
1293	3-8714-04	ロールテープTWA19SBC1-50BL	4,400	<b>3,900</b>
1293	3-8714-05	ロールテープTWA19SBC1-50OR	4,400	<b>3,900</b>
1293	3-8714-06	ロールテープTWA19SBC1-50GA	4,400	<b>3,900</b>
1293	3-8715-01	ロールテープ TWA-25C1-50WH	5,200	<b>4,500</b>
1293	3-8715-02	ロールテープ TWA-25C1-50RE	5,200	<b>4,500</b>
1293	3-8715-03	ロールテープ TWA-25C1-50YE	5,200	<b>4,500</b>
1293	3-8715-04	ロールテープ TWA-25C1-50BL	5,200	<b>4,500</b>
1293	3-8715-05	ロールテープ TWA-25C1-50OR	5,200	<b>4,500</b>
1293	3-8715-06	ロールテープ TWA-25C1-50GA	5,200	<b>4,500</b>
1295	3-8721-01	クワイオドJTJA2610WH 420枚	2,000	<b>1,800</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1295	3-8721-02	クワイオドJTJA2610SI 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-03	クワイオドJTJA2610BE 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-04	クワイオドJTJA2610YE 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-05	クワイオドJTJA2610LA 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-06	クワイオドJTJA2610GA 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-07	クワイオドJTJA2610MT 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-08	クワイオドJTJA2610PI 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-09	クワイオドJTJA2610LA 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-10	クワイオドJTJA2610BL 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-11	クワイオドJTJA2610OR 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-12	クワイオドJTJA2610BR 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-13	クワイオドJTJA2610RE 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-14	クワイオドJTJA2610VI 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-15	クワイオドJTJA2610GS 420枚	2,000	<b>1,800</b>
1295	3-8721-16	クワイオド JTJA2610A 630枚	3,000	<b>2,700</b>
1299	1-1601-01	V96ウェルプレート丸底未滅菌 135枚	15,000	<b>15,750</b>
1299	1-1601-02	V96ウェルプレート平底未滅菌 135枚	15,000	<b>15,750</b>
1299	1-1601-03	V96ウェルプレート丸底滅菌 135枚	17,500	<b>18,380</b>
1299	1-1601-04	V96ウェルプレート平底滅菌 135枚	17,500	<b>18,380</b>
1299	1-1601-05	V96ウェルプレート丸底蓋付滅菌135枚	22,950	<b>24,100</b>
1299	1-1601-06	V96ウェルプレート平底蓋付滅菌135枚	22,950	<b>24,100</b>
1302	1-2325-01	V蛋白結晶化プレート VCP-1 10枚	9,800	<b>10,500</b>
1302	2-7215-04	タンパク質結晶化プレート LCP 20枚	72,000	<b>65,000</b>
1303	2-8588-01	細胞培養プレートVTC-P6 50個	6,000	<b>6,300</b>
1303	2-8588-02	細胞培養プレートVTC-P12 50個	6,300	<b>6,600</b>
1303	2-8588-03	細胞培養プレートVTC-P24 50個	6,500	<b>6,800</b>
1303	2-8588-04	細胞培養プレートVTC-P48 50個	7,200	<b>7,600</b>
1303	2-8588-05	細胞培養プレートVTC-P96 100個	13,500	<b>14,200</b>
1303	2-2065-01	マルチブルウェルプレート3516 50枚	23,600	<b>24,400</b>
1303	2-2065-02	マルチブルウェルプレート3513 50枚	25,800	<b>26,700</b>
1303	2-2065-03	マルチブルウェルプレート3526 50枚	31,300	<b>32,400</b>
1303	2-2065-07	マルチブルウェルプレート 3524 百枚	62,700	<b>64,900</b>
1303	2-2065-04	マルチブルウェルプレート 3548 百枚	59,400	<b>61,500</b>
1303	2-2065-05	マルチブルウェルプレート3596 50枚	25,500	<b>26,400</b>
1303	2-2065-06	マルチブルウェルプレート3595 50枚	26,000	<b>26,900</b>
1303	2-2065-08	マルチブルウェルプレート3799 50枚	26,100	<b>27,000</b>
1303	2-2065-09	マルチブルウェルプレート3894 50枚	33,800	<b>35,000</b>
1303	1-8425-01	セルカルチャプレート353046 50枚	23,700	<b>24,500</b>
1303	1-8425-02	セルカルチャプレート353043 50枚	25,000	<b>25,900</b>
1303	1-8425-03	セルカルチャプレート353047 50枚	30,600	<b>31,700</b>
1303	1-8425-04	セルカルチャプレート353078 50枚	31,300	<b>32,400</b>
1303	1-8425-05	セルカルチャプレート353072 50枚	25,100	<b>26,000</b>
1303	1-8425-06	セルカルチャプレート353077 50枚	25,100	<b>26,000</b>
1303	1-8425-07	セルカルチャプレート353296 50枚	35,200	<b>36,400</b>
1303	1-8425-08	セルカルチャプレート353075 50枚	23,800	<b>24,600</b>
1307	3-9119-01	イージーピラスフィルム EZP-100	6,800	<b>7,100</b>
1307	3-9119-02	イージーピラスフィルム EZPS-25	5,100	<b>5,400</b>
1308	3-9123-01	光反射フィルム WT-50	4,800	<b>5,000</b>
1308	3-9124-01	遮光フィルム BK-50	5,700	<b>6,000</b>
1313	3-8634-31	ワンハンド T360-50B 青	2,400	<b>2,650</b>
1313	3-8634-32	ワンハンド T360-50G 緑	2,400	<b>2,650</b>
1313	3-8634-33	ワンハンド T360-50L 紫	2,400	<b>2,650</b>
1313	3-8634-34	ワンハンド T360-50O 橙	2,400	<b>2,650</b>
1313	3-8634-35	ワンハンド T360-50Y 黄	2,400	<b>2,650</b>
1313	3-8634-01	マイクロチューブラックT360-50B青	22,000	<b>19,800</b>
1313	3-8634-02	マイクロチューブラックT360-50G緑	22,000	<b>19,800</b>
1313	3-8634-03	マイクロチューブラックT360-50L紫	22,000	<b>19,800</b>
1313	3-8634-04	マイクロチューブラックT360-50O橙	22,000	<b>19,800</b>
1313	3-8634-05	マイクロチューブラックT360-50Y黄	22,000	<b>19,800</b>
1314	1-4314-01	ユニラック S500-80AS 10個	6,550	<b>7,000</b>
1314	1-4314-03	ユニラック 青S500-80B 10個	6,550	<b>7,000</b>
1314	1-4314-04	ユニラック S500-80G 10個	6,550	<b>7,000</b>
1314	1-4314-06	ユニラック S500-80P 10個	6,550	<b>7,000</b>
1314	1-4314-07	ユニラック S500-80Y 10個	6,550	<b>7,000</b>
1314	1-4314-08	ユニラックS500-80Oオレンジ10個	6,550	<b>7,000</b>
1314	1-4314-02	ユニラック S501-80 カバー10入	4,230	<b>4,500</b>
1316	6-780-01	サンプルチューブ立て SS10-25M	3,350	<b>3,700</b>
1316	6-780-02	サンプルチューブ立て SS10-50M	4,600	<b>5,000</b>
1316	2-4126-01	5mlチューブ用ラック SR-25	5,000	<b>5,400</b>
1316	2-4126-02	5mlチューブ用ラック SR-50	7,300	<b>7,900</b>
1323	2-949-01	フリーズボックスAFB-25 10個	4,200	<b>4,400</b>
1323	2-949-02	フリーズボックスAFB-81 10個	5,200	<b>5,400</b>
1323	2-949-03	フリーズボックスAFB-100	5,200	<b>5,400</b>
1325	2-7570-41	食品微生物検査キットDDSマスターⅢ	582,000	<b>588,000</b>
1326	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	17,000	<b>17,700</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1326	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタプレート 100錠	6,940	<b>7,260</b>
1326	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	14,700	<b>15,400</b>
1326	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	14,900	<b>15,600</b>
1326	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	11,800	<b>12,300</b>
1326	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	17,500	<b>18,200</b>
1326	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	11,200	<b>11,700</b>
1326	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	15,700	<b>16,400</b>
1326	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	12,500	<b>13,100</b>
1326	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620ー	57,400	<b>60,000</b>
1326	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426ー1	40,600	<b>42,400</b>
1326	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	59,600	<b>62,300</b>
1326	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	7,130	<b>7,450</b>
1326	6-8814-48	粉末培地 1. 01295. 0001	12,000	<b>12,500</b>
1326	6-8814-49	粉末培地 1. 01298. 0001	8,800	<b>9,200</b>
1326	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	22,300	<b>23,300</b>
1326	6-8814-17	粉末培地ノボバイオシン加mEC 14582	15,100	<b>16,000</b>
1326	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	19,800	<b>20,700</b>
1326	6-8814-15	粉末培地フルオロカルト0157 4036	59,600	<b>62,200</b>
1326	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	11,200	<b>11,700</b>
1326	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	13,200	<b>13,800</b>
1326	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	10,600	<b>11,100</b>
1326	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	12,400	<b>12,900</b>
1326	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	11,400	<b>11,900</b>
1326	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	15,800	<b>16,500</b>
1326	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤 250錠	23,400	<b>24,500</b>
1326	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	24,100	<b>25,200</b>
1326	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	9,930	<b>10,400</b>
1326	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	20,500	<b>21,400</b>
1326	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	36,300	<b>37,900</b>
1326	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	22,500	<b>23,600</b>
1326	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	29,400	<b>30,700</b>
1326	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	24,700	<b>25,800</b>
1326	6-8814-04	粉末培地ボテデキストロス寒天10130	16,900	<b>17,600</b>
1326	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	26,300	<b>27,500</b>
1326	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	17,100	<b>17,800</b>
1326	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	12,400	<b>12,900</b>
1326	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	15,700	<b>16,400</b>
1326	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	18,800	<b>19,700</b>
1326	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	23,100	<b>24,200</b>
1326	6-8814-81	カンビロバクター無血液選択寒天基礎培地	25,700	<b>26,900</b>
1326	4-819-01	粉末培地 1. 00071. 0010	21,500	<b>22,400</b>
1326	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	18,200	<b>19,100</b>
1326	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジヨンブイオン	28,300	<b>29,600</b>
1326	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	20,700	<b>21,600</b>
1326	6-8814-71	粉末培地フレーザーリステリア増菌ブイオン	20,400	<b>21,300</b>
1326	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	15,900	<b>16,600</b>
1326	6-8814-94	粉末培地 11781	12,200	<b>12,700</b>
1326	6-8814-55	粉末培地 バルカム・リステリア選択基礎	21,500	<b>22,400</b>
1326	6-8814-86	粉末培地 12122	13,000	<b>13,600</b>
1326	3-3493-01	粉末培地1. 11972. 0500	36,900	<b>38,500</b>
1326	3-3493-12	粉末培地 1. 00888. 0010	25,800	<b>27,000</b>
1326	3-3493-03	粉末培地1. 10259. 0500	46,200	<b>48,300</b>
1326	3-3493-04	粉末培地1. 05410. 0500	31,300	<b>32,700</b>
1326	3-3493-05	粉末培地1. 11699. 0500	32,400	<b>33,800</b>
1326	3-3493-06	粉末培地1. 05411. 0500	28,500	<b>29,800</b>
1326	3-3493-08	粉末培地1. 05406. 0500	20,500	<b>21,400</b>
1327	3-3620-12	顆粒培地1. 00901. 0001 60包	33,200	<b>34,700</b>
1328	2-7522-01	アンプル培地 MHA000P2E 50枚	14,600	<b>15,300</b>
1328	2-7522-02	アンプル培地 MHA000P2T 50枚	14,500	<b>15,200</b>
1328	2-7522-03	アンプル培地 MHA00P2TT 50枚	14,500	<b>15,200</b>
1328	2-7522-06	アンプル培地MHA000P2N 50枚	14,800	<b>15,500</b>
1328	2-7522-05	アンプル培地PD20047S 150個	13,700	<b>14,300</b>
1346	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	33,800	<b>35,400</b>
1346	61-0201-32	MC0010025 HPCウォーターサン	31,000	<b>32,400</b>
1346	61-0201-33	MY0010025 ウォーターサンブラー	31,000	<b>32,400</b>
1347	1-8044-01	サンプリングスワブ TX715 100本	8,800	<b>9,200</b>
1347	1-8044-02	サンプリングスワブ TX716 20本	5,100	<b>5,400</b>
1347	1-8057-01	TOCサンプリングスワブ TX714K	5,390	<b>5,700</b>
1347	1-8057-02	TOCサンプリングスワブ TX761K	5,560	<b>5,800</b>
1352	2-8994-12	蒸留水20L 44017159	9,300	<b>7,000</b>
1353	4-2051-01	P40102W 滅菌サンプル容器	12,000	<b>13,200</b>
1353	4-2051-02	P40102B 滅菌サンプル容器	12,000	<b>13,200</b>
1353	4-2051-03	P40102R 滅菌サンプル容器	12,000	<b>13,200</b>
1353	4-2051-04	P40104W 滅菌サンプル容器	10,500	<b>11,600</b>
1353	4-2051-05	P40104B 滅菌サンプル容器	10,500	<b>11,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1353	4-2051-06	P40104R 滅菌サンプル容器	10,500	<b>11,600</b>
1358	2-4221-01	コロニー撮影キツKCSー1	39,000	<b>41,000</b>
1358	2-5046-15	コロニーカウンター ライト台 R2D2	32,000	<b>35,000</b>
1359	1-762-01	コロニーカウンターベン3133	7,190	<b>7,800</b>
1359	1-762-11	コロニーカウンター交換用ベン3135	1,440	<b>1,700</b>
1360	1-1436-01	白金線挟 真鍮通し(上)	1,500	<b>1,680</b>
1361	3-5415-01	ニクロムループφ1 10本	3,000	<b>4,800</b>
1361	3-5415-02	ニクロムループφ2 10本	3,000	<b>4,800</b>
1361	3-5415-03	ニクロムループφ3 10本	3,000	<b>4,800</b>
1361	3-5415-04	ニクロムループφ4 10本	3,000	<b>4,800</b>
1361	3-5415-05	ニクロムループニードル 先尖り 10本	3,600	<b>4,800</b>
1361	3-5415-06	ニクロムループニードル先加工なし 10本	3,600	<b>4,800</b>
1362	4-2048-01	P10986 滅菌ディスポール	8,500	<b>10,000</b>
1362	4-2048-02	P10988 滅菌ディスポール	8,500	<b>10,000</b>
1362	2-1994-02	滅菌セルスプレッド33212153D百本	4,400	<b>3,500</b>
1363	3-6463-01	ループ滅菌器 3399012	170,000	<b>178,500</b>
1368	2-652-39	チップ00ーBMT2ーSGRB滅菌10箱	14,000	<b>16,000</b>
1368	2-652-40	チップ00ーBMT2ーSERB滅菌10箱	14,000	<b>16,000</b>
1368	2-652-42	チップ00ーBMT2ーLERB滅菌10箱	16,000	<b>18,000</b>
1368	2-652-26	プレミアムチップ(袋入BMT2ーUT千本	9,000	<b>9,500</b>
1368	2-652-71	ビペットチップBMT2ーSSW袋入千本	9,000	<b>9,500</b>
1368	2-652-35	プレミアムチップ(袋入BMT2ーSG千本	8,500	<b>9,500</b>
1368	2-652-22	プレミアムチップ(袋入BMT2ーSE千本	8,500	<b>9,500</b>
1368	2-652-36	プレミアムチップ(袋入)BMT2ーK千本	8,500	<b>9,500</b>
1368	2-652-23	プレミアムチップ(袋入BMT2ーLE千本	8,500	<b>10,500</b>
1368	2-652-28	ラック入プレミアムチップBMT2UTWR	13,000	<b>14,000</b>
1368	2-652-79	チップ00ーBMT2ーSSWR 10箱	11,000	<b>14,000</b>
1368	2-652-30	ラック入プレミアムチップBMT2ーSGR	11,000	<b>14,000</b>
1368	2-652-31	ラック入プレミアムチップBMT2ーSE	11,000	<b>14,000</b>
1368	2-652-32	プレミアムチップBMT2ーKR 10箱	11,000	<b>14,000</b>
1368	2-652-43	プレミアムチップ 00ーBMT2ーLER	11,000	<b>15,000</b>
1369	2-5001-17	可変式連続分注器 オプション NSーY	8,500	<b>12,000</b>
1369	2-5001-18	可変式連続分注器 オプション NSーZ	5,500	<b>7,000</b>
1374	1-1903-21	ビオラモビベット4640360	17,800	<b>19,580</b>
1374	1-1903-22	ビオラモビベット4640370	17,800	<b>19,580</b>
1374	1-1903-23	ビオラモビベット4640380	17,800	<b>19,580</b>
1374	1-1903-24	ビオラモビベット4640390	17,800	<b>19,580</b>
1374	1-1903-26	ビオラモビベット4640410	17,800	<b>19,580</b>
1374	1-1903-25	ビオラモビベット4640400	17,800	<b>19,580</b>
1374	1-1903-51	ビオラモビベット4640360 6本入	89,000	<b>97,900</b>
1374	1-1903-52	ビオラモビベット4640370 6本入	89,000	<b>97,900</b>
1374	1-1903-53	ビオラモビベット4640380 6本入	89,000	<b>97,900</b>
1374	1-1903-54	ビオラモビベット4640390 6本入	89,000	<b>97,900</b>
1374	1-1903-56	ビオラモビベット4640410 6本入	89,000	<b>97,900</b>
1374	1-1903-55	ビオラモビベット46404000 6本入	89,000	<b>97,900</b>
1374	1-1903-21-22	検査書付ビオラモビベット 4640360	22,800	<b>24,580</b>
1374	1-1903-22-22	検査書付ビオラモビベット 4640370	22,800	<b>24,580</b>
1374	1-1903-23-22	検査書付ビオラモビベット 4640380	22,800	<b>24,580</b>
1374	1-1903-24-22	検査書付ビオラモビベット 4640390	22,800	<b>24,580</b>
1374	1-1903-26-22	検査書付ビオラモビベット 4640410	27,800	<b>24,580</b>
1374	1-1903-25-22	検査書付ビオラモビベット 4640400	22,800	<b>24,580</b>
1374	1-1903-21-20	ビオラモビベット4640360 校正書付	27,800	<b>29,580</b>
1374	1-1903-22-20	ビオラモビベット4640370 校正書付	27,800	<b>29,580</b>
1374	1-1903-23-20	ビオラモビベット4640380 校正書付	27,800	<b>29,580</b>
1374	1-1903-24-20	ビオラモビベット4640390 校正書付	27,800	<b>29,580</b>
1374	1-1903-26-20	ビオラモビベット4640410 校正書付	27,800	<b>29,580</b>
1374	1-1903-25-20	ビオラモビベット4640400 校正書付	27,800	<b>29,580</b>
1378	61-0082-02	F付チップDF1200ST滅菌96×10	15,500	<b>17,700</b>
1379	1-9347-13	マイクロビベット 826. 0010Y	30,800	<b>28,800</b>
1379	1-9347-14	マイクロビベット 826. 0020	30,800	<b>28,800</b>
1379	1-9347-15	マイクロビベット 826. 0050	30,800	<b>28,800</b>
1380	3-1609-01	アキュラエレクトロ926. 0002	76,700	<b>70,000</b>
1380	3-1609-06	アキュラエレクトロ926. 0200	76,700	<b>70,000</b>
1380	3-1609-07	アキュラエレクトロ926. 1000	76,700	<b>70,000</b>
1380	3-1609-08	アキュラエレクトロ936. 02	80,000	<b>72,000</b>
1380	3-1609-10	アキュラエレクトロ936. 10	80,000	<b>72,000</b>
1380	3-1609-22	交換用充電電池 900. 920. 48	12,800	<b>11,000</b>
1380	3-1609-31	充電台 320. 903. 48	25,300	<b>23,000</b>
1380	3-5232-01	プラグインバック 926. 0002PIU	89,600	<b>80,000</b>
1382	2-8047-12	リザーブタンク 1. 861. 21T	11,100	<b>10,500</b>
1382	2-8047-13	バイアル瓶ホルダー 1. 861. 925	3,150	<b>3,000</b>
1382	2-8047-14	バルブキャップ 1. 861. 170	1,100	<b>1,000</b>
1382	2-8047-16	4chマニホールド 1. 170. 054	15,400	<b>14,500</b>
1382	2-8047-17	8chマニホールド 1. 170. 058	19,800	<b>18,800</b>
1382	2-8047-15	延長カニューラ 1. 861. E32	2,300	<b>2,150</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1390	2-651-14	マクロビペット交換チップ2mL白200入	8,000	<b>8,500</b>
1390	2-651-15	マクロビペット交換チップ5mL白200入	7,500	<b>8,000</b>
1390	2-651-16	マクロビペット交換チップ10mL白200入	8,500	<b>9,000</b>
1393	3-6260-01	マルチチャンネル電動ビペット 4621	157,000	<b>177,500</b>
1393	3-6260-02	マルチチャンネル電動ビペット 4626	157,000	<b>177,500</b>
1393	3-6260-03	マルチチャンネル電動ビペット 4622	157,000	<b>177,500</b>
1393	3-6260-04	マルチチャンネル電動ビペット 4623	157,000	<b>177,500</b>
1393	3-6260-05	マルチチャンネル電動ビペット 4624	157,000	<b>177,500</b>
1393	3-6261-01	マルチチャンネル電動ビペット 4631	166,000	<b>184,600</b>
1393	3-6261-02	マルチチャンネル電動ビペット 4636	166,000	<b>184,600</b>
1393	3-6261-03	マルチチャンネル電動ビペット 4632	166,000	<b>184,600</b>
1393	3-6261-04	マルチチャンネル電動ビペット 4633	166,000	<b>184,600</b>
1393	3-6261-05	マルチチャンネル電動ビペット 4634	166,000	<b>184,600</b>
1393	3-6262-01	マルチチャンネル電動ビペット 4641	216,000	<b>234,800</b>
1393	3-6262-02	マルチチャンネル電動ビペット 4646	216,000	<b>234,800</b>
1393	3-6262-03	マルチチャンネル電動ビペット 4642	216,000	<b>234,800</b>
1393	3-6474-01	ロングチップ未滅菌 4401 袋入千本	6,600	<b>7,700</b>
1393	3-6474-02	ロングチップ未滅菌詰替 4402 5箱	18,000	<b>22,500</b>
1393	3-6474-03	ロングチップ未滅菌 4403 5箱	18,900	<b>23,800</b>
1393	3-6474-04	ロングチップ滅菌 4404 5箱	23,000	<b>29,300</b>
1393	3-6474-05	ロングチップF付滅菌 4405 5箱	35,000	<b>43,700</b>
1393	3-6474-06	ロングチップ滅菌詰替 4406 5箱	22,000	<b>27,400</b>
1393	3-7141-01	未滅菌チップ4411 袋千本入	6,600	<b>7,700</b>
1393	3-7141-02	未滅菌チップ4412 384本x5ラック	18,000	<b>22,500</b>
1393	3-7141-03	未滅菌チップ4413 384本x5本	18,900	<b>23,800</b>
1393	3-7141-04	滅菌チップ4414 384本x5本	23,000	<b>29,300</b>
1393	3-7141-05	F付滅菌チップ4415 384本x5本	35,000	<b>43,700</b>
1393	3-7141-06	滅菌チップ4416 384本x5ラック	22,000	<b>27,400</b>
1393	3-6475-01	電動ビペット専用チップ 4421 千本	6,600	<b>7,700</b>
1393	3-6475-02	チップ未滅菌 4422 5箱	18,000	<b>22,500</b>
1393	3-6475-03	チップ未滅菌 4423 5箱	18,900	<b>23,800</b>
1393	3-6475-04	滅菌チップ125μ 4424 5箱	23,000	<b>29,300</b>
1393	3-6475-05	滅菌チップF付 4425 384×5箱	35,000	<b>43,700</b>
1393	3-6475-06	滅菌チップ125μ 4426 5箱	22,000	<b>27,400</b>
1393	3-6476-01	電動ビペット専用チップ 4431 千本	5,400	<b>6,500</b>
1393	3-6476-02	4432チップ300μL未滅菌フ無 詰替	3,000	<b>4,100</b>
1393	3-6476-03	4433チップ300μL未滅菌フ無 箱付	3,800	<b>4,900</b>
1393	3-6476-04	4434チップ300μL 滅菌フ無 箱付	4,600	<b>5,800</b>
1393	3-6476-05	4435チップ300μL 滅菌フ付 箱付	8,300	<b>10,500</b>
1393	3-6476-06	4436チップ300μL 滅菌フ無 詰替	4,000	<b>5,500</b>
1393	3-6477-01	4441チップ1250μL 未滅菌フ無袋	3,100	<b>3,800</b>
1393	3-6477-02	4442チップ1250μL未滅菌フ無詰替	3,700	<b>5,000</b>
1393	3-6477-03	4443チップ1250μL未滅菌フ無箱付	4,300	<b>5,500</b>
1393	3-6477-04	4444チップ1250μL未滅菌フ無箱付	5,000	<b>6,300</b>
1393	3-6477-05	4445チップ1250μL滅菌フ付 箱付	8,800	<b>11,000</b>
1393	3-6477-06	4446チップ1250μL滅菌フ無 詰替	4,500	<b>6,100</b>
1393	3-6478-01	4451チップ 5mL 未滅菌フ無袋	5,800	<b>6,800</b>
1393	3-6478-02	4456チップ 5mL 未滅菌フ無 詰替	10,200	<b>11,900</b>
1393	3-6478-03	4453チップ 5mL 未滅菌フ無 箱付	17,900	<b>21,000</b>
1393	3-6478-04	4454チップ 5mL 滅菌フ無 箱付	19,600	<b>22,900</b>
1393	3-6478-05	4455チップ 5mL 滅菌フ付 箱付	23,800	<b>27,700</b>
1397	6-8672-12	ビペットチップ1045-965 576入	6,300	<b>6,500</b>
1399	3-9518-01	チップUL10R 6283567 10箱	5,500	<b>5,700</b>
1399	3-9518-02	チップUL-200R 6283569	5,600	<b>5,800</b>
1399	3-9518-03	チップUL-1250R 6283572	6,900	<b>7,100</b>
1399	3-9518-04	チップUL-10RS 6283565	4,000	<b>4,100</b>
1399	3-9518-05	チップUL-200RS 6283568	4,000	<b>4,100</b>
1399	3-9518-06	チップUL-1250RS 6283570	5,300	<b>5,500</b>
1399	3-9518-11	チップラック 6283566	1,600	<b>1,650</b>
1399	3-9518-12	チップラック 6283571	2,500	<b>2,600</b>
1401	1-8297-01	フィルタチップ袋千本 BMT2-FUT	11,000	<b>14,000</b>
1401	1-8297-02	フィルタチップ袋千本 BMT2-FSS	11,000	<b>14,000</b>
1401	1-8297-03	フィルタチップ袋千本 BMT2-FSG	11,000	<b>14,000</b>
1401	1-8297-04	フィルタチップ袋千本 BMT2-FSE	11,000	<b>14,000</b>
1401	1-8297-05	フィルタチップ袋千本 BMT2-FAG	11,000	<b>14,000</b>
1401	1-8297-06	フィルタチップ袋千本 BMT2-FLE	13,000	<b>16,000</b>
1401	1-8308-01	F付チップBMT2-FUTRB滅菌10箱	14,000	<b>21,000</b>
1401	1-8308-02	F付チップBMT2-FSSRB滅菌10箱	14,000	<b>21,000</b>
1401	1-8308-03	F付チップBMT2-FSGRB滅菌10箱	14,000	<b>21,000</b>
1401	1-8308-04	F付チップBMT2-FSERB滅菌10箱	14,000	<b>21,000</b>
1401	1-8308-05	F付チップBMT2-FAGRB滅菌10箱	14,000	<b>21,000</b>
1401	1-8308-16	滅菌チップ OOBMT2FLERB 十箱	16,000	<b>24,000</b>
1402	2-4493-11	ゲルローディングチップ MN-960R	5,600	<b>5,800</b>
1402	2-4493-12	ゲルローディングチップ MN-960F	10,200	<b>10,600</b>
1403	1-4967-01	試薬リザーバー 4311 30枚	8,300	<b>8,400</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1403	1-4967-02	試薬リザーバー 4321 30枚	8,500	<b>8,600</b>
1403	1-4967-03	試薬リザーバー4312 200枚	15,000	<b>17,800</b>
1403	1-4967-04	試薬リザーバー4322 200枚	16,000	<b>18,000</b>
1404	3-8690-02	ビペットリザーバーP8025-1S 百個	10,000	<b>12,000</b>
1404	3-8690-03	ビペットリザーバー P8025-5S	13,200	<b>13,800</b>
1404	3-8690-05	ビペットリザーバーP8050-1S 百個	10,000	<b>12,000</b>
1404	3-8690-09	ビペットリザーバー P8051-5S	14,000	<b>14,500</b>
1405	3-9121-01	試薬リザーバー RSV-0175-N10	14,900	<b>15,600</b>
1405	3-9121-02	試薬リザーバー RSV-0175-S05	22,300	<b>23,400</b>
1405	3-9121-03	試薬リザーバー RSV-L175-N10	17,800	<b>18,700</b>
1405	3-9121-04	試薬リザーバー RSV-L175-S05	26,300	<b>27,600</b>
1406	2-3555-01	培地分注器 MDS-100SA	135,000	<b>145,000</b>
1409	2-450-01	EMディスペンサー 0.2-1ml	43,400	<b>44,000</b>
1409	2-450-02	EMディスペンサー 0.4-2ml	43,000	<b>44,000</b>
1409	2-450-03	EMディスペンサー 1-5ml	43,000	<b>44,000</b>
1409	2-450-04	EMディスペンサー 2-10ml	43,000	<b>44,500</b>
1409	2-450-05	EMディスペンサー 5-30ml	76,000	<b>78,200</b>
1409	2-450-06	EMディスペンサー 10-60ml	84,000	<b>86,400</b>
1409	2-5386-01	EMサイクルディスペンサー0.2~1ML	64,200	<b>58,000</b>
1410	3-1608-03	ディスペンサー530.100	80,900	<b>78,000</b>
1411	2-9673-11	ボトルディスペンサー SCI-10	21,000	<b>23,000</b>
1411	2-9673-12	ボトルディスペンサー SCI-30	24,000	<b>26,000</b>
1411	2-9673-13	ボトルディスペンサー SCI-60	27,000	<b>28,500</b>
1411	2-9673-14	ボトルディスペンサー SCI-100	58,000	<b>59,800</b>
1414	2-368-02	分注器 白 0.5-5mL	18,200	<b>19,500</b>
1414	2-368-03	分注器 白 1-10mL	18,200	<b>19,500</b>
1414	2-368-05	分注器 白 5-50mL	39,200	<b>41,500</b>
1414	2-368-06	分注器 白 10-100mL	49,300	<b>52,000</b>
1414	2-366-02	分注器リビュレット 0.5-5mL	27,000	<b>29,000</b>
1414	2-366-03	分注器リビュレット 1-10mL	27,000	<b>29,000</b>
1416	1-6726-18	ソコレックスSH用バレル0.3mL6個	15,200	<b>16,500</b>
1416	1-6726-01	ソコレックスSH用バレル0.5ml 6入	13,100	<b>14,000</b>
1416	1-6726-02	ソコレックスSH用バレル 1ml 6入	13,100	<b>14,000</b>
1416	1-6726-03	ソコレックスSH用バレル 2ml 6入	13,700	<b>14,000</b>
1416	1-6726-04	ソコレックスSH用バレル 5ml 6入	14,700	<b>16,000</b>
1416	1-6726-05	ソコレックスSH用バレル 10ml 6入	16,400	<b>18,000</b>
1416	1-6726-06	ソコレックスSH用バレル 20ml 3入	8,700	<b>10,000</b>
1417	2-5312-01	ソコレックスSH 連続式分注器0.5ML	20,100	<b>21,000</b>
1417	2-5312-02	ソコレックスSH 連続式分注器1ML	20,100	<b>21,000</b>
1417	2-5312-03	ソコレックスSH 連続式分注器2ML	20,100	<b>21,000</b>
1417	2-5312-05	ソコレックスSH 連続式分注器10ML	28,700	<b>29,000</b>
1417	2-5312-06	ソコレックスSH 連続式分注器20ML	34,300	<b>38,000</b>
1417	2-5312-07	ソコレックスSH 163SH0501	20,100	<b>21,000</b>
1417	2-5312-08	ソコレックスSH 163SH0502	20,100	<b>21,000</b>
1417	2-5312-10	ソコレックスSH 163SH0510	28,700	<b>29,000</b>
1417	1-6726-13	PP製リザーバー 1.187.060	7,000	<b>7,600</b>
1417	1-6726-14	PP製リザーバー 1.187.150	7,200	<b>7,800</b>
1417	1-6726-15	PP製リザーバー 1.187.250	7,500	<b>8,200</b>
1417	2-5312-11	ソコレックスSH 174SH0501	32,700	<b>34,000</b>
1417	2-5312-12	ソコレックスSH 174SH0502	32,700	<b>34,000</b>
1417	2-5312-13	ソコレックスSH 174SH0505	34,900	<b>37,000</b>
1417	2-5312-14	ソコレックスSH 174SH0510	40,300	<b>42,000</b>
1417	2-5312-15	ソコレックスSH 164SH0501	32,700	<b>34,000</b>
1417	2-5312-16	ソコレックスSH 164SH0502	32,700	<b>34,000</b>
1417	2-5312-17	ソコレックスSH 164SH0505	34,900	<b>37,000</b>
1417	2-5312-18	ソコレックスSH 164SH0510	40,300	<b>42,000</b>
1419	2-4591-01	電子ビペッター 710931	39,900	<b>40,500</b>
1430	2-411-05	マイクロシリンジ 702RN 25	9,800	<b>14,700</b>
1430	2-415-06	マイクロシリンジ750N PT5 500	14,900	<b>18,000</b>
1433	1-1679-01	ガスタイトシリンジ 002200	4,800	<b>5,400</b>
1433	1-1679-02	ガスタイトシリンジ 003200	7,500	<b>8,300</b>
1433	1-1679-03	ガスタイトシリンジ 004200	7,700	<b>8,700</b>
1433	1-1679-04	ガスタイトシリンジ 005200	7,200	<b>8,100</b>
1433	1-1679-05	ガスタイトシリンジ 006200	8,900	<b>10,000</b>
1433	1-1679-06	ガスタイトシリンジ 007200	8,500	<b>9,600</b>
1433	1-1679-07	ガスタイトシリンジ 008102	9,500	<b>10,100</b>
1433	1-1679-08	ガスタイトシリンジ 008502	9,300	<b>10,000</b>
1433	1-1682-01	ガスタイトシリンジ 007230	8,900	<b>9,500</b>
1433	1-1682-02	ガスタイトシリンジ 008025	7,500	<b>8,100</b>
1433	1-1682-03	ガスタイトシリンジ 008425	9,400	<b>10,000</b>
1433	1-1682-04	ガスタイトシリンジ 008762	8,600	<b>9,300</b>
1433	1-1682-05	ガスタイトシリンジ 008960	12,100	<b>12,900</b>
1433	1-1682-06	ガスタイトシリンジ 009462	29,300	<b>31,400</b>
1433	1-1682-07	ガスタイトシリンジ 009660	31,100	<b>33,300</b>
1433	1-1682-08	ガスタイトシリンジ 009760	43,500	<b>46,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1433	1-1678-01	マイクロシリンジ 001000	6,900	<b>7,600</b>
1433	1-1678-02	マイクロシリンジ 002000	3,900	<b>4,400</b>
1433	1-1678-03	マイクロシリンジ 003000	5,300	<b>6,000</b>
1433	1-1678-04	マイクロシリンジ 004000	6,200	<b>7,000</b>
1433	1-1678-05	マイクロシリンジ 005000	6,200	<b>7,000</b>
1433	1-1678-06	マイクロシリンジ 006000	8,000	<b>9,000</b>
1433	1-1678-07	マイクロシリンジ 007000	8,000	<b>9,000</b>
1433	1-1687-01	ルアーロック針 039802 5本入	5,400	<b>5,700</b>
1433	1-1687-02	ルアーロック針 039803 2本入	6,200	<b>6,600</b>
1433	1-1687-03	ルアーロック針 039807 5本入	6,600	<b>7,000</b>
1433	1-1687-04	ルアーロック針 039811 5本入	6,600	<b>7,000</b>
1433	1-1687-05	ルアーロック針 039822 5本入	5,800	<b>6,100</b>
1433	1-1687-06	ルアーロック針 039823 2本入	6,200	<b>6,600</b>
1433	1-1687-07	ルアーロック針 039827 5本入	7,000	<b>7,400</b>
1433	1-1687-08	ルアーロック針 039831 5本入	6,800	<b>7,200</b>
1433	1-1687-09	ルアーロック針 039840 5本入	5,100	<b>5,400</b>
1433	1-1687-10	ルアーロック針 039847 5本入	7,000	<b>7,400</b>
1434	1-2343-13	交換用シリンジ 2910020	10,500	<b>11,100</b>
1434	1-2343-14	交換用シリンジ 2910029	11,400	<b>12,000</b>
1434	1-2343-15	交換用シリンジ 2910035	12,500	<b>13,200</b>
1434	1-2343-17	交換用針 5本入 036910	5,400	<b>5,700</b>
1434	1-2343-18	交換用針 5本入 038110	5,200	<b>5,500</b>
1434	1-2343-19	交換用針 5本入 039110	5,200	<b>5,500</b>
1435	1-7608-21	シリンジポンプ リモコンタイプCT-10	69,000	<b>78,000</b>
1435	1-7608-23	シリンジポンプ MR-1	88,000	<b>98,000</b>
1435	1-7608-22	シリンジポンプ リモコンタイプDR-10	105,000	<b>117,000</b>
1435	1-7608-02	マイクロシリンジポンプ リモコンケーブル	7,400	<b>8,200</b>
1435	1-1590-01	シリンジポンプ SPS-1	199,000	<b>220,000</b>
1435	1-1590-02	シリンジポンプ SPS-2	241,000	<b>270,000</b>
1435	3-6811-01	シリンジポンプ SPDC-1	199,000	<b>220,000</b>
1435	3-6811-02	シリンジポンプ SPDC-2	241,000	<b>270,000</b>
1436	2-5074-01	シリンジポンプエコミー SPE-1	117,000	<b>127,000</b>
1436	2-7819-01	マイクロシリンジポンプ MSPE-1	105,000	<b>113,000</b>
1436	2-7819-02	マイクロシリンジポンプ MSPE-3	112,000	<b>123,000</b>
1436	1-1591-01	マイクロシリンジポンプ MSP-1D	189,000	<b>205,000</b>
1436	1-1591-02	マイクロシリンジポンプ MSP-3D	220,000	<b>245,000</b>
1437	1-5046-01	マイクロシリンジポンプIC-3100	280,000	<b>310,000</b>
1437	1-5046-03	マイクロシリンジポンプ IC-3200	575,000	<b>690,000</b>
1437	1-5046-02	マイクロシリンジポンプIC-3210	677,000	<b>820,000</b>
1437	2-5074-01	マイクロシリンジポンプ レガート100型	370,000	<b>400,000</b>
1437	2-5074-02	マイクロシリンジポンプ レガート110型	480,000	<b>520,000</b>
1437	2-5074-03	マイクロシリンジポンプ レガート111型	490,000	<b>530,000</b>
1437	2-5074-04	マイクロシリンジポンプ レガート200型	590,000	<b>630,000</b>
1437	2-5074-05	マイクロシリンジポンプ レガート210型	740,000	<b>800,000</b>
1440	4-5328-04	デュワーフラスコ(細口シリジダー型)9C	24,800	<b>25,600</b>
1440	4-5328-05	デュワーフラスコ 細口シリジダー型12C	27,800	<b>28,600</b>
1440	4-5328-07	デュワーフラスコ グリップ付G9C	29,200	<b>30,100</b>
1440	4-5328-08	デュワーフラスコ グリップ付G12C	33,900	<b>34,900</b>
1440	4-5328-09	デュワーフラスコ グリップ付G16C	36,900	<b>38,000</b>
1441	5-390-01	デュワーフラスコ浅型 SCH-9	26,300	<b>27,100</b>
1441	5-390-02	デュワーフラスコ浅型 SCH-15	36,800	<b>37,900</b>
1441	5-390-03	デュワーフラスコ浅型 SCH-20	46,800	<b>48,300</b>
1442	2-4725-01	液体窒素凍結保存容器 XTL3	254,000	<b>240,000</b>
1448	3-7105-01	バイオクーラーFTG-9050ME-T1	31,800	<b>33,000</b>
1448	3-7105-02	バイオクーラーFTG-9020ME-T1	37,000	<b>38,800</b>
1448	3-7105-03	バイオクーラーFTG-9000ME-T1	42,000	<b>44,000</b>
1450	3-8293-01	ドライアイスロッカー KDI-20	11,500	<b>12,540</b>
1451	3-5643-01	多目的クーラー KS-1	700	<b>800</b>
1451	3-5643-02	多目的クーラー KS-2	800	<b>890</b>
1451	3-5643-03	多目的クーラー KS-3	900	<b>990</b>
1451	3-5643-04	多目的クーラー KS-5	700	<b>770</b>
1451	3-5643-05	多目的クーラー KS-7	1,200	<b>1,330</b>
1451	3-5643-06	多目的クーラー KS-11	1,900	<b>2,130</b>
1453	8-7677-11	急速冷却バック クイックフリーズRE	240	<b>270</b>
1455	3-179-01	シェルアイス ヒョウタン 25個	800	<b>850</b>
1459	3-8966-02	もんどり 万能箸グリーン	900	<b>1,600</b>
1460	3-9092-01	巻網42mm O, 6号 L 9m	6,700	<b>7,300</b>
1460	3-9093-01	巻網36mm O, 6号 L 9m	6,700	<b>7,300</b>
1460	3-9094-01	巻網30mm O, 6号 L 9m	6,700	<b>7,300</b>
1460	3-9095-01	巻網24mm O, 6号 L 9m	8,000	<b>9,200</b>
1460	3-9096-01	巻網18mm O, 6号 L 9m	9,200	<b>11,300</b>
1460	3-9096-02	巻網18mm O, 6号 L 18m	18,000	<b>19,800</b>
1460	3-9096-03	巻網18mm O, 6号 L 27m	27,700	<b>30,500</b>
1460	3-9096-04	巻網18mm O, 6号 L 36m	37,000	<b>40,700</b>
1461	2-724-01	観察用アクリル水槽平型(200×60)	6,800	<b>7,500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1461	2-724-02	観察用アクリル水槽平型(300×80)	7,800	<b>8,800</b>
1461	3-6760-01	観察用アクリル水槽 薄型(150×30)	5,100	<b>5,600</b>
1461	3-6760-02	観察用アクリル水槽 薄型(150×40)	5,400	<b>5,900</b>
1461	3-6760-03	観察用アクリル水槽 薄型(180×30)	5,400	<b>5,900</b>
1461	3-6760-04	観察用アクリル水槽 薄型(180×40)	5,700	<b>6,300</b>
1461	3-387-01	アクリル水槽 PWS1515	9,500	<b>10,500</b>
1461	3-387-02	アクリル水槽 PWS3015	10,500	<b>11,500</b>
1461	3-9429-13	アクリル水槽 PWS4520	11,300	<b>13,000</b>
1461	3-387-04	アクリル水槽 PWS6020	20,000	<b>22,600</b>
1466	3-9429-01	引抜き式捕虫網 No. 30	10,500	<b>11,200</b>
1466	3-9429-11	引抜き式捕虫網 No. 41交換用ナイロン網	1,400	<b>1,500</b>
1466	3-9429-03	引抜き式捕虫網 No. 41 絹網	2,100	<b>2,800</b>
1466	3-9435-01	昆虫針 有頭 00号 100本	780	<b>840</b>
1466	3-9435-02	昆虫針 有頭 0号 100本	690	<b>740</b>
1466	3-9435-03	昆虫針 有頭 1号 100本	600	<b>660</b>
1466	3-9435-04	昆虫針 有頭 2号 100本	560	<b>620</b>
1466	3-9435-05	昆虫針 有頭 3号 100本	500	<b>580</b>
1466	3-9435-06	昆虫針 有頭 4号 100本	500	<b>580</b>
1466	3-9435-07	昆虫針 有頭 5号 100本	500	<b>580</b>
1466	3-9435-08	昆虫針 有頭 6号 100本	500	<b>580</b>
1466	3-9436-01	昆虫針 無頭 00号 100本	390	<b>450</b>
1466	3-9436-02	昆虫針 無頭 0号 100本	360	<b>430</b>
1466	3-9436-03	昆虫針 無頭 1号 100本	330	<b>400</b>
1466	3-9436-04	昆虫針 無頭 2号 100本	330	<b>400</b>
1466	3-9436-05	昆虫針 無頭 3号 100本	330	<b>400</b>
1466	3-9436-06	昆虫針 無頭 4号 100本	330	<b>400</b>
1466	3-9436-07	昆虫針 無頭 5号 100本	330	<b>400</b>
1470	3-9072-02	マウス用ディスク拘束衣 MDC-200	21,000	<b>23,000</b>
1470	3-9072-03	ラット用ディスク拘束衣DC-20 50枚	7,000	<b>8,000</b>
1470	3-9072-04	ラット用ディスク拘束衣 DC-200	22,000	<b>25,000</b>
1477	2-9044-11	替刃No2 ACM2 SM 50枚	10,600	<b>9,800</b>
1477	2-9044-16	替刃No17 ACM17 SM 50枚	17,000	<b>15,500</b>
1477	2-9044-17	替刃No18 ACM18 SM 50枚	17,500	<b>15,500</b>
1477	2-9044-20	替刃No28 ACM28 SM 50枚	10,600	<b>9,800</b>
1479	1-6031-01	メス、ピンセット、ハサミ用スタンド MH	2,400	<b>2,600</b>
1482	2-6302-01	ステンレスハサミ 鳥ハサミ 5505	17,000	<b>19,500</b>
1484	3-6654-01	植物育成フード PGL-700	148,000	<b>105,000</b>
1484	3-6654-02	植物育成フード PGL-1000	188,000	<b>165,000</b>
1484	3-6655-01	植物育成フード PGB-1000ECO	228,000	<b>190,000</b>
1484	3-6655-02	植物育成フード PGB-1000HS	348,000	<b>315,000</b>
1491	6-337-07	赤ゴム栓 No. 7 1個入	51	<b>58</b>
1492	3-8702-01	包埋カセットM492-2白 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-02	包埋カセットM492-3ピンク 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-03	包埋カセットM492-4緑 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-04	包埋カセットM492-5黄 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-05	包埋カセットM492-6青 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-06	包埋カセットM492-7ピーチ 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-07	包埋カセットM492-8茶 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-08	包埋カセットM492-9グレー 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-09	包埋カセットM492-10紫 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-10	包埋カセット M492-11 オレンジ	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8702-11	包埋カセット M492-12 アクア	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-01	包埋カセットM493-2白 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-02	包埋カセットM493-3ピンク 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-03	包埋カセットM493-4緑 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-04	包埋カセットM493-5黄 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-05	包埋カセットM493-6青 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-06	包埋カセットM493-7ピーチ 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-07	包埋カセットM493-8茶 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-08	包埋カセットM493-9グレー 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-09	包埋カセットM493-10紫 1500個	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-10	包埋カセット M493-11 オレンジ	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8703-11	包埋カセット M493-12 アクア	21,500	<b>28,500</b>
1492	3-8700-01	包埋カセットM505-2白 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-02	包埋カセットM505-3ピンク 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-03	包埋カセットM505-4緑 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-04	包埋カセットM505-5黄 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-05	包埋カセットM505-6青 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-06	包埋カセットM505-7ピーチ 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-07	包埋カセットM505-8茶 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-08	包埋カセットM505-9グレー 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-09	包埋カセットM505-10紫 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-10	包埋カセット M505-11 オレンジ	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8700-11	包埋カセット M505-12 アクア	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-01	包埋カセットM506-2白 1500個	18,000	<b>22,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1492	3-8701-02	包埋カセットM506-3ピンク 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-03	包埋カセットM506-4緑 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-04	包埋カセットM506-5黄 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-05	包埋カセットM506-6青 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-06	包埋カセットM506-7ピーチ 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-07	包埋カセットM506-8茶 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-08	包埋カセットM506-9グレー 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-09	包埋カセットM506-10紫 1500個	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-10	包埋カセット M506-11 オレンジ	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8701-11	包埋カセット M506-12 アクア	18,000	<b>22,000</b>
1492	3-8645-31	生検フォームパッド M476-1 千枚	4,200	<b>4,600</b>
1492	3-8645-32	生検フォームパッド M476-5 千枚	4,000	<b>4,400</b>
1492	3-8645-01	生検フォームパッド M476-1 一万枚	39,000	<b>37,000</b>
1492	3-8645-02	生検フォームパッド M476-5 一万枚	37,000	<b>35,000</b>
1492	3-8644-31	生検バッグ M478-1 小 100枚	8,700	<b>9,600</b>
1492	3-8644-32	生検バッグ M478-3 大 100枚	10,000	<b>11,000</b>
1492	3-8644-01	生検バッグ M478-1 小 千枚	79,000	<b>75,000</b>
1494	3-8646-01	包埋カセット収納ボックス M495-7	10,000	<b>15,000</b>
1507	2-2112-01	全自動セルカウンター Moxi Z	580,000	<b>828,000</b>
1507	2-2112-12	Moxiカセット Sタイプ 25枚入	20,000	<b>23,400</b>
1508	3-092-11	細胞診用濾過ユニットM965-1 50個	3,900	<b>5,000</b>
1508	3-092-12	細胞診用濾過ユニット M965B 50個	2,100	<b>2,800</b>
1510	2-7909-01	湿潤箱 MC-NM12	7,600	<b>8,300</b>
1510	2-7909-02	湿潤箱 MC-NM20	10,200	<b>11,000</b>
1511	1-5730-01	湯浴式パラフィン伸展器 PS-110WH	160,000	<b>170,000</b>
1511	1-5730-02	湯浴式パラフィン伸展器 PS-125WH	175,000	<b>185,000</b>
1514	3-8642-01	ユニメーラーM800-100B青200枚	8,700	<b>7,800</b>
1514	3-8642-02	ユニメーラーM800-100G緑200枚	8,700	<b>7,800</b>
1514	3-8642-03	ユニメーラー M800-100P ピンク	8,700	<b>7,800</b>
1514	3-8642-04	ユニメーラーM800-100W白200枚	8,700	<b>7,800</b>
1514	3-8642-05	ユニメーラーM800-100Y黄200枚	8,700	<b>7,800</b>
1517	3-8614-31	スライドファイルJr. M700-50B青	1,300	<b>1,450</b>
1517	3-8614-32	スライドファイルJr. M700-50G緑	1,300	<b>1,450</b>
1517	3-8614-33	スライドファイルJr. M700-50P桃	1,300	<b>1,450</b>
1517	3-8614-34	スライドファイルJr. M700-50W白	1,300	<b>1,450</b>
1517	3-8614-35	スライドファイルJr. M700-50Y黄	1,300	<b>1,450</b>
1517	3-8614-01	スライドファイルJr. M700-50B青	12,000	<b>11,000</b>
1517	3-8614-02	スライドファイルJr. M700-50G緑	12,000	<b>11,000</b>
1517	3-8614-03	スライドファイルJr. M700-50P桃	12,000	<b>11,000</b>
1517	3-8614-04	スライドファイルJr. M700-50W白	12,000	<b>11,000</b>
1517	3-8614-05	スライドファイルJr. M700-50Y黄	12,000	<b>11,000</b>
1522	2-7089-11	水道水直結純水製造装置ZRQSV3JP	606,000	<b>630,000</b>
1522	2-7089-08	スターターキット ZRQSSSTRJ	83,300	<b>87,000</b>
1522	2-7089-02	リークチェッカー ZFWATDE KT	82,800	<b>86,000</b>
1522	2-7089-03	カートリッジ SPR00SI A1	69,500	<b>72,600</b>
1522	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	24,900	<b>26,000</b>
1522	2-7089-05	エアベントフィルターTANKMPK03	3,600	<b>3,700</b>
1522	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	15,300	<b>16,000</b>
1522	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	25,500	<b>26,600</b>
1522	2-7089-07	サニタリゼーションキットSANIKITO1	20,400	<b>21,200</b>
1522	3-247-01	超純水製造装置 ZIQ7000TO	1,170,000	<b>1,230,000</b>
1522	3-247-02	超純水製造装置 ZIQ75TRTA	463,000	<b>481,000</b>
1522	3-247-21	カートリッジ IPAKKITA1	107,000	<b>110,000</b>
1522	3-247-13	超純水製造装置 ZIQUVLPA1	90,600	<b>93,300</b>
1522	3-247-14	超純水製造装置 ZFA10UVA1	75,100	<b>77,400</b>
1522	3-247-15	超純水製造装置 MPGP002A1	22,600	<b>23,600</b>
1522	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	25,500	<b>26,600</b>
1522	1-2173-01	MilliQ用フィルタLCPAK000J	39,700	<b>41,400</b>
1523	1-9470-51	超純水製造装置 ZIQ7003TO	1,780,000	<b>1,880,000</b>
1523	1-9470-61	スターターキット ZIQ1SN0EA	573,000	<b>596,000</b>
1523	1-9470-62	25Lタンク TANKA025	66,000	<b>68,000</b>
1523	1-9470-53	タンク上部キット TANKTOPA1	128,000	<b>132,000</b>
1523	2-7100-11	純水供給型超純水装置Synergy UV	781,000	<b>819,000</b>
1523	2-7100-02	スターターキット SYNOSTR TJ	88,500	<b>92,400</b>
1523	2-7100-03	SynergyPak1SYPK0SIA1	75,100	<b>78,400</b>
1523	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	15,300	<b>16,000</b>
1523	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	25,500	<b>26,600</b>
1524	1-9428-21	超純水製造装置 SIMSV01JP	374,000	<b>392,000</b>
1524	1-9428-14	スターターキット SIMSSSTRJ	60,700	<b>63,400</b>
1524	1-9428-11	超純水装置カートリッジSimpliPak	45,900	<b>47,900</b>
1524	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	24,900	<b>26,000</b>
1524	1-9428-13	最終フィルター SIMFILT ER	16,700	<b>17,400</b>
1524	1-9461-41	純水製造装置 ZIX7003TO	622,000	<b>628,000</b>
1524	1-9461-51	スターターキット ZIX1START	123,000	<b>124,000</b>
1524	1-9461-52	E-POD リモートディセンサー	259,000	<b>269,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1524	1-9470-62	25Lタンク TANKA025	66,000	<b>68,000</b>
1524	1-9470-53	タンク上部キット TANKTOPA1	128,000	<b>132,000</b>
1524	2-5862-01	純水製造装置ZLXEVO30JP	442,000	<b>459,000</b>
1524	2-5862-02	純水製造装置ZLXEVO50JP	617,000	<b>641,000</b>
1524	2-5862-03	純水製造装置ZLXEVI00JP	1,120,000	<b>1,160,000</b>
1524	61-0211-64	TANKESO3J 30L TANK A	186,000	<b>193,000</b>
1524	61-0212-03	TANKESO6J 60L TANK A	221,000	<b>230,000</b>
1525	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	187,000	<b>196,000</b>
1525	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	239,000	<b>251,000</b>
1525	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	16,400	<b>17,600</b>
1525	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	8,400	<b>8,700</b>
1526	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	15,300	<b>16,000</b>
1521	4-3118-02	LA734-02 漏水検知器AS-414	52,500	<b>55,000</b>
1528	1-4018-01	ピュアポート用交換部品イオン交換樹脂3入	22,500	<b>24,000</b>
1528	1-4018-04	イオン交換樹脂 PP-201用	68,000	<b>73,000</b>
1528	1-4018-02	ピュアポート用交換部品活性炭カートリッジ	4,500	<b>4,900</b>
1528	1-4018-03	ピュアポート用交換部品 中空糸フィルター	12,500	<b>14,000</b>
1530	2-9416-01	イオン交換水製造器LABWATER1	120,000	<b>110,000</b>
1530	2-9416-02	イオン交換水製造器LABWATER2	146,000	<b>135,000</b>
1530	2-9416-11	交換カートリッジ D340	29,600	<b>25,000</b>
1535	3-8608-01	ステンレス製フィルターハウジング 小	42,000	<b>47,000</b>
1535	3-8608-02	ステンレス製フィルターハウジング 中	59,800	<b>67,000</b>
1535	3-8608-03	ステンレス製フィルターハウジング 大	79,800	<b>89,000</b>
1535	1-385-02	濾過筒ハウジング 台座	5,950	<b>6,700</b>
1548	2-870-01	定性濾紙1017 100枚	280	<b>300</b>
1548	2-870-02	定性濾紙1019 100枚	320	<b>350</b>
1548	2-870-03	定性濾紙10111 100枚	430	<b>460</b>
1548	2-870-04	定性濾紙10112.5 100枚	500	<b>540</b>
1548	2-870-05	定性濾紙10115 100枚	690	<b>740</b>
1548	2-870-06	定性濾紙10118.5 100枚	1,080	<b>1,160</b>
1548	2-870-07	定性濾紙10124 100枚	1,720	<b>1,840</b>
1548	2-871-01	定性濾紙1027 100枚	280	<b>300</b>
1548	2-871-02	定性濾紙1029 100枚	320	<b>340</b>
1548	2-871-03	定性濾紙10211 100枚	430	<b>460</b>
1548	2-871-04	定性濾紙10212.5 100枚	530	<b>560</b>
1548	2-871-05	定性濾紙10215 100枚	690	<b>740</b>
1548	2-871-06	定性濾紙10218.5 100枚	1,150	<b>1,230</b>
1548	2-871-07	定性濾紙10224 100枚	1,800	<b>1,930</b>
1548	2-872-01	定性濾紙1037 100枚	280	<b>300</b>
1548	2-872-02	定性濾紙1039 100枚	320	<b>350</b>
1548	2-872-03	定性濾紙10311 100枚	440	<b>470</b>
1548	2-872-04	定性濾紙10312.5 100枚	530	<b>570</b>
1548	2-872-05	定性濾紙10315 100枚	690	<b>740</b>
1548	2-872-06	定性濾紙10318.5 100枚	1,150	<b>1,230</b>
1548	2-872-07	定性濾紙10324 100枚	2,000	<b>2,140</b>
1548	2-873-01	定量濾紙2017 100枚	730	<b>780</b>
1548	2-873-02	定量濾紙2019 100枚	980	<b>1,050</b>
1548	2-873-03	定量濾紙20111 100枚	1,200	<b>1,290</b>
1548	2-873-04	定量濾紙20112.5 100枚	1,600	<b>1,720</b>
1548	2-873-05	定量濾紙20115 100枚	2,200	<b>2,360</b>
1548	2-873-06	定量濾紙20118.5 100枚	3,200	<b>3,400</b>
1548	2-873-07	定量濾紙20124 100枚	5,400	<b>5,780</b>
1548	2-874-01	定量濾紙2027 100枚	730	<b>780</b>
1548	2-874-02	定量濾紙2029 100枚	980	<b>1,050</b>
1548	2-874-03	定量濾紙20211 100枚	1,200	<b>1,280</b>
1548	2-874-04	定量濾紙20212.5 100枚	1,600	<b>1,720</b>
1548	2-874-05	定量濾紙20215 100枚	2,200	<b>2,350</b>
1548	2-874-06	定量濾紙20218.5 100枚	3,200	<b>3,420</b>
1548	2-874-07	定量濾紙20224 100枚	5,400	<b>5,780</b>
1548	2-875-01	定量濾紙2037 100枚	730	<b>780</b>
1548	2-875-02	定量濾紙2039 100枚	980	<b>1,050</b>
1548	2-875-03	定量濾紙20311 100枚	1,200	<b>1,280</b>
1548	2-875-04	定量濾紙20312.5 100枚	1,600	<b>1,720</b>
1548	2-875-05	定量濾紙20315 100枚	2,200	<b>2,350</b>
1548	2-875-06	定量濾紙20318.5 100枚	3,200	<b>3,400</b>
1548	2-875-07	定量濾紙20324 100枚	5,400	<b>5,780</b>
1549	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.5cm 100入	730	<b>770</b>
1549	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	870	<b>920</b>
1549	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	870	<b>920</b>
1549	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	1,150	<b>1,220</b>
1549	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
1549	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,880	<b>1,990</b>
1549	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,540	<b>2,690</b>
1549	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,800	<b>4,030</b>
1549	2-317-09	定性角形濾紙No.1 46×57 100入	16,000	<b>16,960</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1549	2-317-10	定性角形濾紙No.1 60×60 100入	20,300	<b>21,500</b>
1549	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5. 5cm 100入	730	<b>770</b>
1549	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7. 0cm 100入	870	<b>920</b>
1549	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9. 0cm 100入	990	<b>1,050</b>
1549	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11. 0cm 100入	1,150	<b>1,220</b>
1549	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12. 5cm 100入	1,500	<b>1,590</b>
1549	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15. 0cm 100入	2,190	<b>2,320</b>
1549	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18. 5cm 100入	3,230	<b>3,420</b>
1549	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24. 0cm 100入	4,480	<b>4,750</b>
1549	2-318-09	定性角形濾紙No.2 46×57 100入	17,700	<b>18,760</b>
1549	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5. 5cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
1549	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7. 0cm 100入	1,670	<b>1,770</b>
1549	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9. 0cm 100入	2,090	<b>2,220</b>
1549	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11. 0cm 100入	2,310	<b>2,450</b>
1549	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12. 5cm 100入	2,920	<b>3,100</b>
1549	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15. 0cm 100入	4,270	<b>4,530</b>
1549	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18. 5cm 100入	5,930	<b>6,290</b>
1549	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24. 0cm 100入	10,500	<b>11,130</b>
1549	2-319-09	定性角形濾紙No.3 46×57 100入	34,000	<b>36,000</b>
1549	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5. 5cm 100入	990	<b>1,050</b>
1549	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7. 0cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
1549	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9. 0cm 100入	1,500	<b>1,590</b>
1549	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11. 0cm 100入	1,770	<b>1,880</b>
1549	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12. 5cm 100入	2,190	<b>2,320</b>
1549	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15. 0cm 100入	3,230	<b>3,420</b>
1549	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18. 5cm 100入	4,480	<b>4,750</b>
1549	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24. 0cm 100入	6,230	<b>6,600</b>
1549	2-320-09	定性角形濾紙No.4 46×57 100入	24,000	<b>25,400</b>
1549	2-321-01	定性円形濾紙No.5 5. 5cm 100入	1,080	<b>1,140</b>
1549	2-321-02	定性円形濾紙No.5 7. 0cm 100入	1,500	<b>1,590</b>
1549	2-321-03	定性円形濾紙No.5 9. 0cm 100入	1,670	<b>1,770</b>
1549	2-321-04	定性円形濾紙No.5 11. 0cm 100入	1,980	<b>2,100</b>
1549	2-321-05	定性円形濾紙No.5 12. 5cm 100入	2,310	<b>2,450</b>
1549	2-321-06	定性円形濾紙No.5 15. 0cm 100入	3,440	<b>3,650</b>
1549	2-321-07	定性円形濾紙No.5 18. 5cm 100入	4,790	<b>5,080</b>
1549	2-321-08	定性円形濾紙No.5 24. 0cm 100入	7,490	<b>7,940</b>
1549	2-322-02	定性円形濾紙No.6 7. 0cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
1549	2-322-03	定性円形濾紙No.6 9. 0cm 100入	1,500	<b>1,590</b>
1549	2-322-04	定性円形濾紙No.6 11. 0cm 100入	1,880	<b>1,990</b>
1549	2-322-05	定性円形濾紙No.6 12. 5cm 100入	2,190	<b>2,320</b>
1549	2-322-06	定性円形濾紙No.6 15. 0cm 100入	3,230	<b>3,420</b>
1549	2-322-07	定性円形濾紙No.6 18. 5cm 100入	4,480	<b>4,750</b>
1549	2-322-08	定性円形濾紙No.6 24. 0cm 100入	5,830	<b>6,180</b>
1549	1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 12. 5cm 百枚	4,580	<b>4,850</b>
1549	1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 15. 0cm 百枚	4,690	<b>4,970</b>
1549	1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 18. 5cm 百枚	4,960	<b>5,260</b>
1549	1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 24. 0cm 百枚	7,080	<b>7,500</b>
1549	2-323-01	定量円形濾紙No.40 5. 5cm 100入	1,820	<b>1,930</b>
1549	2-323-02	定量円形濾紙No.40 7. 0cm 100入	2,290	<b>2,430</b>
1549	2-323-03	定量円形濾紙No.40 9. 0cm 100入	2,400	<b>2,540</b>
1549	2-323-04	定量円形濾紙No.40 11. 0cm 100入	2,960	<b>3,140</b>
1549	2-323-05	定量円形濾紙No.40 12. 5cm 100入	3,960	<b>4,200</b>
1549	2-323-06	定量円形濾紙No.40 15. 0cm 100入	5,410	<b>5,730</b>
1549	2-323-07	定量円形濾紙No.40 18. 5cm 100入	8,010	<b>8,490</b>
1549	2-323-08	定量円形濾紙No.40 24. 0cm 100入	12,600	<b>13,360</b>
1549	2-323-09	定量角形濾紙No.40 46×57 100入	49,400	<b>52,400</b>
1549	2-324-01	定量円形濾紙No.41 5. 5cm 100入	1,820	<b>1,930</b>
1549	2-324-02	定量円形濾紙No.41 7. 0cm 100入	2,290	<b>2,430</b>
1549	2-324-03	定量円形濾紙No.41 9. 0cm 100入	2,400	<b>2,540</b>
1549	2-324-04	定量円形濾紙No.41 11. 0cm 100入	2,960	<b>3,140</b>
1549	2-324-05	定量円形濾紙No.41 12. 5cm 100入	3,960	<b>4,200</b>
1549	2-324-06	定量円形濾紙No.41 15. 0cm 100入	5,410	<b>5,730</b>
1549	2-324-07	定量円形濾紙No.41 18. 5cm 100入	8,010	<b>8,490</b>
1549	2-324-08	定量円形濾紙No.41 24. 0cm 100入	12,600	<b>13,360</b>
1549	2-324-09	定量角形濾紙No.41 46×57 100入	49,400	<b>52,400</b>
1549	2-325-01	定量円形濾紙No.42 5. 5cm 100入	1,820	<b>1,930</b>
1549	2-325-02	定量円形濾紙No.42 7. 0cm 100入	2,290	<b>2,430</b>
1549	2-325-03	定量円形濾紙No.42 9. 0cm 100入	2,400	<b>2,540</b>
1549	2-325-04	定量円形濾紙No.42 11. 0cm 100入	2,960	<b>3,140</b>
1549	2-325-05	定量円形濾紙No.42 12. 5cm 100入	3,960	<b>4,200</b>
1549	2-325-06	定量円形濾紙No.42 15. 0cm 100入	5,410	<b>5,730</b>
1549	2-325-07	定量円形濾紙No.42 18. 5cm 100入	8,010	<b>8,490</b>
1549	2-325-08	定量円形濾紙No.42 24. 0cm 100入	12,600	<b>13,360</b>
1549	2-325-09	定量円形濾紙No.42 46×57 100入	47,400	<b>50,200</b>
1549	2-8306-03	定量濾紙 No.43 9cm 100枚	2,400	<b>2,540</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1549	2-8306-04	定量濾紙 No.43 11. 0cm 百枚	2,960	<b>3,140</b>
1549	2-8306-05	定量濾紙 No.43 12. 5cm 百枚	3,750	<b>3,980</b>
1549	2-8306-06	定量濾紙 No.43 15. 0cm 百枚	5,310	<b>5,630</b>
1549	2-8306-07	定量濾紙 No.43 18. 5cm 百枚	7,910	<b>8,380</b>
1549	2-326-02	定量円形濾紙No.44 7. 0cm 100入	2,290	<b>2,430</b>
1549	2-326-03	定量円形濾紙No.44 9. 0cm 100入	2,400	<b>2,540</b>
1549	2-326-04	定量円形濾紙No.44 11. 0cm 100入	2,960	<b>3,140</b>
1549	2-326-05	定量円形濾紙No.44 12. 5cm 100入	3,960	<b>4,200</b>
1549	2-326-06	定量円形濾紙No.44 15. 0cm 100入	5,410	<b>5,730</b>
1549	2-326-07	定量円形濾紙No.44 18. 5cm 100入	8,010	<b>8,490</b>
1549	2-326-08	定量円形濾紙No.44 24. 0cm 100入	13,600	<b>14,420</b>
1549	2-327-01	定量円形濾紙No.50 5. 5cm 100入	1,590	<b>1,690</b>
1549	2-327-02	定量円形濾紙No.50 7. 0cm 100入	2,040	<b>2,160</b>
1549	2-327-03	定量円形濾紙No.50 9. 0cm 100入	2,190	<b>2,320</b>
1549	2-327-04	定量円形濾紙No.50 11. 0cm 100入	2,810	<b>2,980</b>
1549	2-327-05	定量円形濾紙No.50 12. 5cm 100入	3,540	<b>3,750</b>
1549	2-327-06	定量円形濾紙No.50 15. 0cm 100入	4,750	<b>5,040</b>
1549	2-327-07	定量円形濾紙No.50 18. 5cm 100入	6,770	<b>7,180</b>
1549	2-327-08	定量円形濾紙No.50 24. 0cm 100入	11,100	<b>11,770</b>
1549	2-327-09	定量円形濾紙No.50 46×57 100入	49,600	<b>52,600</b>
1549	2-328-01	定量円形濾紙No.540 5. 5cm 100入	1,940	<b>2,060</b>
1549	2-328-03	定量円形濾紙No.540 9. 0cm 100入	2,400	<b>2,540</b>
1549	2-328-04	定量円形濾紙No.540 11. 0cm 100入	2,960	<b>3,140</b>
1549	2-328-05	定量円形濾紙No.540 12. 5cm 100入	3,960	<b>4,200</b>
1549	2-328-06	定量円形濾紙No.540 15. 0cm 100入	5,410	<b>5,730</b>
1549	2-328-07	定量円形濾紙No.540 18. 5cm 100入	8,010	<b>8,490</b>
1549	2-328-08	定量円形濾紙No.540 24. 0cm 100入	12,600	<b>13,360</b>
1550	2-329-01	ガラス繊維円濾紙GF/A2. 4cm 百枚	1,990	<b>2,110</b>
1550	2-329-02	ガラス繊維円濾紙GF/A2. 4cm 百枚	2,210	<b>2,340</b>
1550	2-329-03	ガラス繊維円濾紙GF/A2. 5cm 百枚	2,210	<b>2,340</b>
1550	2-329-04	ガラス繊維円濾紙GF/A3. 7cm 百枚	3,250	<b>3,440</b>
1550	2-329-05	ガラス繊維円濾紙GF/A3. 7cm 百枚	3,560	<b>3,770</b>
1550	2-329-06	ガラス繊維円濾紙GF/A4. 7cm 百枚	3,670	<b>3,890</b>
1550	2-329-07	ガラス繊維円濾紙GF/A5. 5cm 百枚	4,300	<b>4,560</b>
1550	2-329-08	ガラス繊維円濾紙GF/A6. 0cm 百枚	4,510	<b>4,780</b>
1550	2-329-09	ガラス繊維円濾紙GF/A7. 0cm 百枚	4,930	<b>5,230</b>
1550	2-329-10	ガラス繊維円濾紙GF/A9. 0cm 百枚	5,770	<b>6,120</b>
1550	2-329-11	ガラス繊維円濾紙GF/A11. 0cm 百枚	8,490	<b>9,000</b>
1550	2-329-12	ガラス繊維円濾紙GF/A12. 5cm 百枚	10,600	<b>11,240</b>
1550	2-329-13	ガラス繊維円濾紙GF/A15. 0cm 百枚	14,700	<b>15,580</b>
1550	2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57	33,600	<b>35,600</b>
1550	2-330-01	ガラス繊維円濾紙GF/B2. 1cm 百枚	3,040	<b>3,220</b>
1550	2-330-02	ガラス繊維円濾紙GF/B2. 4cm 百枚	3,460	<b>3,670</b>
1550	2-330-03	ガラス繊維円濾紙GF/B7. 0cm 百枚	3,460	<b>3,670</b>
1550	2-330-04	ガラス繊維円濾紙GF/B3. 7cm 百枚	5,450	<b>5,780</b>
1550	2-330-05	ガラス繊維円濾紙GF/B4. 25cm 百枚	5,660	<b>6,000</b>
1550	2-330-06	ガラス繊維円濾紙GF/B4. 7cm 百枚	5,770	<b>6,120</b>
1550	2-330-07	ガラス繊維円濾紙GF/B5. 5cm 百枚	7,650	<b>8,110</b>
1550	2-330-08	ガラス繊維円濾紙GF/B6. 0cm 百枚	9,540	<b>10,110</b>
1550	2-330-09	ガラス繊維円濾紙GF/B7. 0cm 百枚	11,000	<b>11,660</b>
1550	2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B 9. 0cm	3,670	<b>3,890</b>
1550	2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B 11. 0cm	4,930	<b>5,230</b>
1550	2-330-12	ガラス繊維円形濾紙GF/B 12. 5cm	6,710	<b>7,110</b>
1550	2-330-13	ガラス繊維円形濾紙GF/B 15. 0cm	8,910	<b>9,440</b>
1550	2-330-14	ガラス繊維角濾紙GFB46×57/25枚	80,700	<b>85,500</b>
1550	2-331-01	ガラス繊維円濾紙GF/C2. 1cm 百枚	3,250	<b>3,440</b>
1550	2-331-02	ガラス繊維円濾紙GF/C2. 4cm 百枚	3,460	<b>3,670</b>
1550	2-331-03	ガラス繊維円濾紙GF/C2. 5cm 百枚	3,670	<b>3,890</b>
1550	2-331-04	ガラス繊維円濾紙GF/C3. 7cm 百枚	5,770	<b>6,120</b>
1550	2-331-05	ガラス繊維円濾紙GF/C4. 25cm 百枚	5,970	<b>6,330</b>
1550	2-331-06	ガラス繊維円濾紙GF/C4. 7cm 百枚	6,180	<b>6,550</b>
1550	2-331-07	ガラス繊維円濾紙GF/C5. 5cm 百枚	8,070	<b>8,550</b>
1550	2-331-09	ガラス繊維円濾紙GF/C7. 0cm 百枚	12,700	<b>13,460</b>
1550	2-331-10	ガラス繊維円濾紙GF/C9. 0cm 百枚	12,700	<b>13,460</b>
1550	2-331-11	ガラス繊維円濾紙GF/C11. 0cm 百枚	17,900	<b>18,970</b>
1550	2-331-12	ガラス繊維円濾紙GF/C12. 5cm 百枚	22,100	<b>23,400</b>
1550	2-331-13	ガラス繊維円形濾紙GF/C 15. 0cm	30,400	<b>32,200</b>
1550	2-331-14	ガラス繊維角濾紙GFC46×57/25枚	82,800	<b>87,800</b>
1550	2-332-01	ガラス繊維円濾紙GF/D2. 1cm 百枚	3,250	<b>3,440</b>
1550	2-332-02	ガラス繊維円濾紙GF/D2. 4cm 百枚	3,460	<b>3,670</b>
1550	2-332-03	ガラス繊維円濾紙GF/D2. 5cm 百枚	3,670	<b>3,890</b>
1550	2-332-05	ガラス繊維円濾紙GF/D4. 25cm 百枚	5,970	<b>6,330</b>
1550	2-332-06	ガラス繊維円濾紙GF/D4. 7cm 百枚	6,180	<b>6,550</b>
1550	2-332-07	ガラス繊維円濾紙GF/D5. 5cm 百枚	8,070	<b>8,550</b>
1550	2-332-09	ガラス繊維円濾紙GF/D7. 0cm 百枚	12,700	<b>13,460</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1550	2-332-10	ガラス繊維円濾紙GFD9.0cm 25枚	4,090	<b>4,340</b>
1550	2-332-11	ガラス繊維円形濾紙GF/D 11.0cm	5,550	<b>5,880</b>
1550	2-332-12	ガラス繊維円形濾紙GF/D 12.5cm	7,020	<b>7,440</b>
1550	2-332-13	ガラス繊維円形濾紙GF/D 15.0cm	9,540	<b>10,110</b>
1550	2-332-14	ガラス繊維角濾紙GFD46×57 25枚	98,500	<b>104,400</b>
1550	2-333-01	ガラス繊維円濾紙GF/F2.1cm 百枚	6,080	<b>6,440</b>
1550	2-333-02	ガラス繊維円濾紙GF/F2.4cm 百枚	6,710	<b>7,110</b>
1550	2-333-03	ガラス繊維円濾紙GF/F2.5cm 百枚	6,710	<b>7,110</b>
1550	2-333-04	ガラス繊維円濾紙GF/F3.7cm 百枚	11,600	<b>12,300</b>
1550	2-333-05	ガラス繊維円濾紙GF/F4.25cm 百枚	12,700	<b>13,480</b>
1550	2-333-06	ガラス繊維円濾紙GF/F4.7cm 百枚	14,700	<b>15,580</b>
1550	2-333-07	ガラス繊維円濾紙GF/F5.5cm 百枚	16,200	<b>17,170</b>
1550	2-333-09	ガラス繊維円濾紙GF/F7.0cm 百枚	18,900	<b>20,000</b>
1550	2-333-10	ガラス繊維円濾紙GFF9.0cm 25枚	8,280	<b>8,780</b>
1550	2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F 11.0cm	10,300	<b>10,920</b>
1550	2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F 12.5cm	13,000	<b>13,780</b>
1550	2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F 15.0cm	18,900	<b>20,000</b>
1550	2-333-14	ガラス繊維角形濾紙 GF/F 46×57	148,700	<b>157,600</b>
1550	2-5671-06	ガラス繊維濾紙GMF1501841047	7,340	<b>7,780</b>
1550	2-5671-10	ガラス繊維濾紙GMF1501841090	7,970	<b>8,450</b>
1550	2-5672-06	ガラス繊維濾紙GMF1501842047	7,340	<b>7,780</b>
1550	2-5672-10	ガラス繊維濾紙GMF1501842090	7,970	<b>8,450</b>
1550	2-9612-01	ガラス繊維濾紙934-AH 21 百枚	3,460	<b>3,670</b>
1550	2-9612-02	ガラス繊維濾紙934-AH 24 百枚	3,780	<b>4,010</b>
1550	2-9612-03	ガラス繊維濾紙934-AH 25 百枚	4,090	<b>4,340</b>
1550	2-9612-04	ガラス繊維濾紙934-AH 37 百枚	6,290	<b>6,670</b>
1550	2-9612-05	ガラス繊維濾紙934-AH42.5 百枚	6,710	<b>7,110</b>
1550	2-9612-06	ガラス繊維濾紙934-AH 47 百枚	6,820	<b>7,230</b>
1550	2-9612-07	ガラス繊維濾紙934-AH 55 百枚	9,850	<b>10,440</b>
1550	2-9612-09	ガラス繊維濾紙934-AH 70 百枚	14,100	<b>14,950</b>
1550	2-9612-10	ガラス繊維濾紙934-AH 90 百枚	16,900	<b>17,910</b>
1550	2-9612-11	ガラス繊維濾紙934-AH 110 百枚	23,600	<b>25,000</b>
1550	2-9612-12	ガラス繊維濾紙934-AH 125 百枚	32,500	<b>34,400</b>
1550	2-9612-13	ガラス繊維濾紙934-AH 150 百枚	39,800	<b>42,200</b>
1551	2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	2,160	<b>2,290</b>
1551	2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	3,110	<b>3,300</b>
1551	2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	4,390	<b>4,650</b>
1551	2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	5,510	<b>5,840</b>
1551	2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	7,340	<b>7,780</b>
1551	2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	11,500	<b>12,190</b>
1551	2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	17,300	<b>18,340</b>
1556	2-336-11	シリカ繊維円筒濾紙 2812-259	11,300	<b>11,980</b>
1556	1-7390-02	セルロス円筒濾紙2800-280 25枚	8,870	<b>9,400</b>
1556	1-7391-01	ガラス繊維円筒濾紙 2814-259	22,000	<b>23,300</b>
1557	2-335-01	石英繊維濾紙QM-A 1851-865	50,300	<b>53,300</b>
1557	2-335-02	石英繊維濾紙QM-A1851-032百枚	17,900	<b>18,970</b>
1557	2-335-03	石英繊維濾紙QM-A1851-037百枚	20,400	<b>21,600</b>
1557	2-335-04	石英繊維濾紙QM-A1851-047百枚	23,100	<b>24,500</b>
1557	2-335-05	石英繊維濾紙QM-A1851-055百枚	28,300	<b>30,000</b>
1557	1-7447-01	濾紙角型3MMCHR 3030-909	24,400	<b>25,600</b>
1557	1-7447-02	濾紙角型3MMCHR3030-917百枚	42,400	<b>44,500</b>
1557	1-7447-03	濾紙角型3MMCHR 3030-928	48,200	<b>50,600</b>
1559	2-3043-01	メンブレンフィルタVSWP01300百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3043-04	メンブレンフィルタVSWP02500百枚	24,500	<b>25,800</b>
1559	2-3043-05	メンブレンフィルタVSWP04700百枚	29,000	<b>30,500</b>
1559	2-3043-06	メンブレンフィルタ VSWP09025	25,800	<b>27,100</b>
1559	2-3043-11	メンブレンフィルタVMWP01300百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3043-14	メンブレンフィルタVMWP02500百枚	24,500	<b>25,800</b>
1559	2-3043-15	メンブレンフィルタVMWP04700百枚	29,000	<b>30,500</b>
1559	2-3043-16	メンブレンフィルタ VMWP09025	25,800	<b>27,100</b>
1559	2-3043-21	メンブレンフィルタVCWP01300百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3043-24	メンブレンフィルタVCWP02500百枚	24,500	<b>25,800</b>
1559	2-3043-25	メンブレンフィルタVCWP04700百枚	29,500	<b>31,000</b>
1559	2-3043-26	メンブレンフィルタ VCWP09025	24,500	<b>25,800</b>
1559	2-3043-31	メンブレンフィルタGSWP01300百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-34	メンブレンフィルタGSWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-35	メンブレンフィルタGSWP04700百枚	19,300	<b>20,300</b>
1559	2-3043-36	メンブレンフィルタGSWP09000百枚	53,300	<b>56,000</b>
1559	2-3043-37	メンブレンフィルタ GSWP14250	49,400	<b>51,900</b>
1559	2-3043-44	メンブレンフィルタPHWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-46	メンブレンフィルタ PHWP09025	13,500	<b>14,200</b>
1559	2-3043-47	メンブレンフィルタ PHWP14250	49,400	<b>51,900</b>
1559	2-3043-51	メンブレンフィルタHAWP01300百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-53	メンブレンフィルタHAWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-54	メンブレンフィルタHAWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1559	2-3043-55	メンブレンフィルタHAWP04700百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3043-56	メンブレンフィルタHAWP09000百枚	53,300	<b>56,000</b>
1559	2-3043-57	メンブレンフィルタ HAWP14250	49,400	<b>51,900</b>
1559	2-3043-61	メンブレンフィルタDAWP01300百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-64	メンブレンフィルタDAWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-65	メンブレンフィルタDAWP04700百枚	19,300	<b>20,300</b>
1559	2-3043-66	メンブレンフィルタ DAWP09025	13,500	<b>14,200</b>
1559	2-3043-67	メンブレンフィルタ DAWP14250	49,400	<b>51,900</b>
1559	2-3043-71	メンブレンフィルタAAWP01300百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-74	メンブレンフィルタAAWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3043-75	メンブレンフィルタAAWP04700百枚	19,300	<b>20,300</b>
1559	2-3043-76	メンブレンフィルタAAWP09000百枚	53,300	<b>56,000</b>
1559	2-3043-77	メンブレンフィルタ AAWP14250	49,400	<b>51,900</b>
1559	2-3044-01	メンブレンフィルタRAWP01300百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3044-04	メンブレンフィルタRAWP02500百枚	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3044-05	メンブレンフィルタRAWP04700百枚	19,300	<b>20,300</b>
1559	2-3044-07	メンブレンフィルタ RAWP14250	49,400	<b>51,900</b>
1559	2-3044-11	メンブレンフィルタSSWP01300百枚	11,400	<b>12,000</b>
1559	2-3044-14	メンブレンフィルタSSWP02500百枚	12,400	<b>13,000</b>
1559	2-3044-15	メンブレンフィルタSSWP04700百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3044-16	メンブレンフィルタ SSWP09025	14,400	<b>15,100</b>
1559	2-3044-17	メンブレンフィルタ SSWP14250	49,900	<b>52,400</b>
1559	2-3044-21	メンブレンフィルタSMWP01300百枚	11,400	<b>12,000</b>
1559	2-3044-24	メンブレンフィルタSMWP02500百枚	12,400	<b>13,000</b>
1559	2-3044-25	メンブレンフィルタSMWP04700百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3044-26	メンブレンフィルタ SMWP09025	14,800	<b>15,600</b>
1559	2-3044-27	メンブレンフィルタ SMWP14250	49,900	<b>52,400</b>
1559	2-3044-31	メンブレンフィルタSCWP01300百枚	11,400	<b>12,000</b>
1559	2-3044-34	メンブレンフィルタSCWP02500百枚	12,400	<b>13,000</b>
1559	2-3044-35	メンブレンフィルタSCWP04700百枚	18,700	<b>19,700</b>
1559	2-3044-36	メンブレンフィルタ SCWP09025	14,400	<b>15,100</b>
1559	2-3044-37	メンブレンフィルタ SCWP14250	49,900	<b>52,400</b>
1559	2-3045-04	メンブレン HAWG02500 100入	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3045-14	メンブレン HABG02500 100入	15,900	<b>16,700</b>
1559	2-3045-05	メンブレン HAWG04700 100入	19,300	<b>20,300</b>
1559	2-3045-15	メンブレン HABG04700 100入	24,500	<b>25,800</b>
1559	2-3045-24	メンブレン AAWG02500 100入	11,900	<b>12,500</b>
1559	2-3045-34	メンブレン AABG02500 100入	15,900	<b>16,700</b>
1559	2-3045-25	メンブレン AAWG04700 100入	19,300	<b>20,300</b>
1559	2-3045-35	メンブレン AABG04700 100入	25,900	<b>27,200</b>
1559	2-7557-01	滅菌済フィルタGSWG047S6 六百枚	85,600	<b>89,500</b>
1559	2-7557-02	滅菌済フィルタHABG047S6 六百枚	70,700	<b>73,900</b>
1559	2-7557-03	滅菌済フィルタHAWG047S6 六百枚	70,700	<b>73,900</b>
1559	2-7557-04	滅菌済フィルタAABG047S6 六百枚	81,000	<b>84,700</b>
1559	2-7557-05	滅菌済フィルタAAWG047S6 六百枚	79,700	<b>83,300</b>
1560	2-3051-01	オムニボアメンブレンJGWP01300百	8,590	<b>9,030</b>
1560	2-3051-04	オムニボアメンブレンJGWP02500百	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3051-05	オムニボアメンブレンJGWP04700百	12,400	<b>13,000</b>
1560	2-3051-06	オムニボアメンブレン JGWP09025	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3051-07	オムニボアメンブレン JGWP14225	17,000	<b>17,900</b>
1560	2-3051-11	オムニボアメンブレンJHWP01300百	8,360	<b>8,790</b>
1560	2-3051-14	オムニボアメンブレンJHWP02500百	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3051-15	オムニボアメンブレンJHWP04700百	12,400	<b>13,000</b>
1560	2-3051-16	オムニボアメンブレン JHWP09025	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3051-17	オムニボアメンブレン JHWP14225	17,000	<b>17,900</b>
1560	2-3052-01	オムニボアメンブレンJAWP01300百	8,590	<b>9,030</b>
1560	2-3052-04	オムニボアメンブレンJAWP02500百	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3052-05	オムニボアメンブレンJAWP04700百	12,400	<b>13,000</b>
1560	2-3052-06	オムニボアメンブレン JAWP09025	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3052-07	オムニボアメンブレン JAWP14225	20,000	<b>21,000</b>
1560	2-3052-11	オムニボアメンブレンJMWP01300百	8,590	<b>9,030</b>
1560	2-3052-14	オムニボアメンブレンJMWP02500百	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3052-15	オムニボアメンブレンJMWP04700百	12,400	<b>13,000</b>
1560	2-3052-16	オムニボアメンブレン JMWP09025	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3052-17	オムニボアメンブレン JMWP14225	17,900	<b>18,800</b>
1560	2-3052-21	オムニボアメンブレンJCWP01300百	8,590	<b>9,030</b>
1560	2-3052-24	オムニボアメンブレンJCWP02500百	9,650	<b>10,200</b>
1560	2-3052-25	オムニボアメンブレンJCWP04700百	12,400	<b>13,000</b>
1560	2-3052-26	オムニボアメンブレン JCWP09025	10,200	<b>10,700</b>
1560	2-3052-27	オムニボアメンブレン JCWP14225	20,000	<b>21,000</b>
1560	2-3048-01	フロリナトフィルタFGLP01300百枚	32,400	<b>34,100</b>
1560	2-3048-04	フロリナトフィルタFGLP02500百枚	43,900	<b>46,100</b>
1560	2-3048-05	フロリナトフィルタFGLP04700百枚	57,400	<b>60,300</b>
1560	2-3048-11	フロリナトフィルタFHLP01300百枚	32,400	<b>34,100</b>
1560	2-3048-14	フロリナトフィルタFHLP02500百枚	43,900	<b>46,100</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1560	2-3048-15	フロリナトフィルタFHP04700百枚	56,900	<b>59,800</b>
1560	2-3048-21	フロリナトフィルタFALP01300百枚	32,400	<b>34,100</b>
1560	2-3048-24	フロリナトフィルタFALP02500百枚	43,900	<b>46,100</b>
1560	2-3048-25	フロリナトフィルタFALP04700百枚	56,900	<b>59,800</b>
1560	2-3048-34	フロリナトフィルタFSLW02500百枚	43,900	<b>46,100</b>
1560	2-3048-35	フロリナトフィルタFSLW04700百枚	56,900	<b>59,800</b>
1560	2-3048-36	フロリナートフィルタFSLW09025	46,600	<b>49,000</b>
1560	2-3048-37	フロリナトフィルタFSLW14200十枚	40,700	<b>42,800</b>
1560	2-3040-01	デュラボアフィルタVVLPO1300百枚	14,400	<b>15,100</b>
1560	2-3040-04	デュラボアフィルタVVLPO2500百枚	14,400	<b>15,100</b>
1560	2-3040-05	デュラボアフィルタVVLPO4700百枚	21,500	<b>22,600</b>
1560	2-3040-06	デュラボアフィルタ VVLPO9050	31,700	<b>33,300</b>
1560	2-3040-07	デュラボアフィルタ VVLPI4250	56,200	<b>59,100</b>
1560	2-3040-11	デュラボアフィルタGVWP01300百枚	15,400	<b>16,200</b>
1560	2-3040-14	デュラボアフィルタGVWP02500百枚	18,000	<b>18,900</b>
1560	2-3040-15	デュラボアフィルタGVWP04700百枚	25,000	<b>26,300</b>
1560	2-3040-16	デュラボアフィルタ GVWP09050	35,700	<b>37,500</b>
1560	2-3040-17	デュラボアフィルタ GVWP14250	63,400	<b>66,600</b>
1560	2-3040-21	デュラボアフィルタHVLPO1300百枚	15,100	<b>15,900</b>
1560	2-3040-24	デュラボアフィルタHVLPO2500百枚	17,600	<b>18,500</b>
1560	2-3040-25	デュラボアフィルタHVLPO4700百枚	24,400	<b>25,600</b>
1560	2-3040-26	デュラボアフィルタ HVLPO9050	34,900	<b>36,700</b>
1560	2-3040-27	デュラボアフィルタ HVLPI4250	61,900	<b>65,100</b>
1560	2-3040-31	デュラボアフィルタDVPP01300百枚	14,400	<b>15,100</b>
1560	2-3040-34	デュラボアフィルタDVPP02500百枚	14,400	<b>15,100</b>
1560	2-3040-35	デュラボアフィルタDVPP04700百枚	21,500	<b>22,600</b>
1560	2-3040-36	デュラボアフィルタ DVPP09050	31,800	<b>33,400</b>
1560	2-3040-37	デュラボアフィルタ DVPP14250	56,800	<b>59,700</b>
1560	2-3041-01	デュラボアフィルタSVLP01300百枚	14,400	<b>15,100</b>
1560	2-3041-04	デュラボアフィルタSVLP02500百枚	14,400	<b>15,100</b>
1560	2-3041-05	デュラボアフィルタSVLP04700百枚	21,500	<b>22,600</b>
1564	2-3055-01	プレフィルタ AP2501000	3,920	<b>4,120</b>
1564	2-3055-02	プレフィルタ AP2501300 百枚	3,920	<b>4,120</b>
1564	2-3055-06	プレフィルタ AP2504200 百枚	3,920	<b>4,120</b>
1564	2-3055-07	プレフィルタ AP2504700 百枚	7,740	<b>8,140</b>
1564	2-3055-08	プレフィルタ AP2507500 百枚	7,740	<b>8,140</b>
1564	2-3055-11	プレフィルタ AP4001000	6,680	<b>7,030</b>
1564	2-3055-13	プレフィルタAP4002405 500枚	19,200	<b>20,200</b>
1564	2-3055-17	プレフィルタAP4004705 500枚	25,000	<b>26,300</b>
1565	3-3442-01	ディスペンサーカーブEZCURVE01	316,000	<b>330,000</b>
1565	2-7518-07	フィルタ白 EZGSWG474 600枚	49,900	<b>52,200</b>
1565	2-7518-02	フィルタ白 EZHAWG474 600枚	49,200	<b>51,500</b>
1565	2-7518-03	フィルタ黒 MSP000814 600枚	49,200	<b>51,500</b>
1565	2-7518-04	フィルタ緑 EZHAGG474 600枚	49,300	<b>51,600</b>
1565	2-7518-05	フィルタ白 EZAAGW474 600枚	50,200	<b>52,500</b>
1565	2-7518-06	フィルタ黒 EZAABG474 600枚	50,200	<b>52,500</b>
1565	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	562,000	<b>587,000</b>
1565	2-7521-04	フィルタファンネル MXGSWG124	21,600	<b>22,500</b>
1565	2-7521-22	ミリフレックスプラス MXHAWG124	21,600	<b>22,500</b>
1565	2-7521-03	フィルタファンネル MXHABG124	21,500	<b>22,400</b>
1565	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMCO120	37,100	<b>38,700</b>
1565	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMCO120	37,000	<b>38,600</b>
1567	1-9376-03	フィルタシステム431154滅菌 12個	16,900	<b>17,500</b>
1567	1-9376-04	フィルタシステム431155滅菌 12個	16,900	<b>17,500</b>
1567	1-9376-06	フィルタシステム431153滅菌 12個	16,800	<b>17,400</b>
1567	1-171-02	フィルタシステム430756滅菌 12個	18,300	<b>18,900</b>
1567	1-171-03	フィルタシステム430767滅菌 12個	18,300	<b>18,900</b>
1567	1-171-04	フィルタシステム430768滅菌 12個	18,300	<b>18,900</b>
1567	1-171-05	フィルタシステム430771滅菌 12個	18,300	<b>18,900</b>
1567	1-171-06	フィルタシステム431096滅菌 12個	18,100	<b>18,700</b>
1567	1-173-01	フィルタシステム431475滅菌 12個	30,800	<b>31,900</b>
1567	1-173-02	フィルタシステム430758滅菌 12個	31,000	<b>32,100</b>
1567	1-173-03	フィルタシステム430769滅菌 12個	31,000	<b>32,100</b>
1567	1-173-04	フィルタシステム430770滅菌 12個	31,000	<b>32,100</b>
1567	1-173-05	フィルタシステム430773滅菌 12個	31,000	<b>32,100</b>
1567	1-173-06	フィルタシステム431097滅菌 12個	30,800	<b>31,900</b>
1567	1-178-01	フィルタシステム431474滅菌 12個	40,200	<b>41,600</b>
1567	1-178-02	フィルタシステム430186滅菌 12個	39,300	<b>40,700</b>
1567	1-178-03	フィルタシステム430517滅菌 12個	39,300	<b>40,700</b>
1567	1-178-04	フィルタシステム430516滅菌 12個	39,300	<b>40,700</b>
1567	1-178-05	フィルタシステム430515滅菌 12個	39,300	<b>40,700</b>
1567	1-178-06	フィルタシステム431098滅菌 12個	40,200	<b>41,600</b>
1568	61-0198-61	S2VPU02RE STERICUP-V	21,800	<b>23,800</b>
1568	61-0204-55	S2VPU11RE STERICUP-V	40,500	<b>44,100</b>
1568	1-6890-01	ステリカッパ S2GPU01RE 12個	18,800	<b>20,500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1568	1-6890-02	ステリカッパ S2GPU02RE 12個	21,400	<b>23,300</b>
1568	1-6890-03	ステリカッパ S2GPU05RE 12個	31,200	<b>34,000</b>
1568	1-6890-04	ステリカッパ S2GPU11RE 12個	39,700	<b>43,200</b>
1568	61-0197-21	S2GVU01RE STERICUP-G	18,700	<b>20,400</b>
1568	61-0198-02	S2GVU02RE STERICUP-G	20,800	<b>22,700</b>
1568	61-0201-98	S2GVU05RE STERICUP-G	30,400	<b>33,100</b>
1568	61-0204-41	S2GVU11RE STERICUP-G	39,400	<b>42,900</b>
1568	61-0197-22	S2HVVU01RE STERICUP-H	18,800	<b>20,500</b>
1568	61-0198-60	S2HVVU02RE STERICUP-H	22,000	<b>24,000</b>
1568	61-0202-15	S2HVVU05RE STERICUP-H	31,000	<b>33,800</b>
1568	4-1194-01	ステリカッパ S2HVU11RE 12個	40,800	<b>44,400</b>
1569	3-9981-01	オートフィル保管ボトル 1171-RLS	12,000	<b>11,300</b>
1569	3-9981-04	オートフィル保管ボトル 1180-RLS	16,000	<b>15,200</b>
1569	3-9981-05	オートフィル保管ボトル 1181-RLS	22,000	<b>20,800</b>
1571	2-257-02	SPCフィルターホルダー 47 ガラス	33,000	<b>36,500</b>
1571	2-257-01	SPCフィルターホルダー 47 SUS	35,500	<b>40,000</b>
1575	2-7520-01	マニフォールド XX2504735	201,000	<b>219,000</b>
1575	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,430	<b>7,780</b>
1575	2-7520-11	マニホールドEZFITHOLD3	369,000	<b>385,000</b>
1575	61-0195-71	XX11J4750 STERIFIL 5	16,600	<b>17,400</b>
1575	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,430	<b>7,780</b>
1575	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	25,600	<b>26,800</b>
1575	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	23,100	<b>24,200</b>
1575	2-7520-23	高調整用EZFITEXTE1	38,400	<b>40,200</b>
1577	3-6479-01	吸引ろ過ポンプLafil400-LF30	99,000	<b>101,000</b>
1577	3-6479-11	吸引ろ過ポンプ LF30	21,500	<b>22,000</b>
1578	1-1512-01	シリンジフィルタRJF1322NH 百個	6,900	<b>7,200</b>
1578	1-1512-02	シリンジフィルタRJF3222NH 百個	10,300	<b>10,800</b>
1578	1-1512-03	シリンジフィルタRJF1345NH 百個	6,900	<b>7,200</b>
1578	1-1512-04	シリンジフィルタRJF3245NH 百個	10,300	<b>10,800</b>
1578	1-1515-01	シリンジフィルタRJN1322NH 百個	6,900	<b>7,200</b>
1578	1-1515-02	シリンジフィルタRJN3222NH 百個	10,300	<b>10,800</b>
1578	1-1515-03	シリンジフィルタRJN1345NH 百個	6,900	<b>7,200</b>
1578	1-1515-04	シリンジフィルタRJN3245NH 百個	10,300	<b>10,800</b>
1578	1-1517-01	シリンジフィルタRJP1322NH 百個	7,800	<b>8,100</b>
1578	1-1517-02	シリンジフィルタRJP3222NH 百個	11,400	<b>11,800</b>
1578	1-1517-03	シリンジフィルタRJP1345NH 百個	7,800	<b>8,000</b>
1578	1-1517-04	シリンジフィルタRJP3245NH 百個	11,400	<b>11,800</b>
1578	1-3195-01	フィルタSYTF0101MNXX104百	9,900	<b>10,000</b>
1578	1-3195-03	フィルタSYTF0301MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1578	1-3195-04	フィルタSYTF0302MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1578	1-3198-05	フィルタSYNN0601MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1578	1-3198-06	フィルタSYNN0602MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1578	1-3199-03	フィルタSYVF0301MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1578	1-3199-04	フィルタSYVF0302MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1578	1-3208-02	フィルタSYGF0605MNXX104百	10,200	<b>10,500</b>
1579	1-7282-01	マイレクス SLGN033NS 50個	12,400	<b>12,700</b>
1579	1-7282-02	マイレクス SLGN033NB 250個	55,700	<b>56,900</b>
1579	1-7282-03	マイレクス SLGN033NK 千個	184,000	<b>188,000</b>
1579	1-7283-01	マイレクス SLHN033NS 50個	12,400	<b>12,700</b>
1579	1-7283-02	マイレクス SLHN033NB 250個	55,700	<b>56,900</b>
1579	1-7283-03	マイレクス SLHN033NK 千個	184,000	<b>188,000</b>
1579	1-6892-01	マイレクス SLLGH04NL 100個	13,500	<b>14,100</b>
1579	1-6892-03	マイレクス SLLHH04NL 100個	13,500	<b>14,100</b>
1579	1-6892-15	マイレクス SLLGX13NL	17,400	<b>17,800</b>
1579	1-6892-17	マイレクス SLCRX13NL	17,400	<b>17,800</b>
1579	1-6892-19	マイレクス SLLG033NS 50個	21,200	<b>21,700</b>
1579	4-1096-01	SLCRO33NS MILLEX-LCR	20,600	<b>21,700</b>
1579	1-7287-01	シリンジフィルタSLHVM25NS 50	20,000	<b>20,500</b>
1579	1-6893-02	SLAAR33SS 33mmマイレクス	17,000	<b>18,000</b>
1579	1-6893-04	SLGPR33RS 33mmマイレクス	17,400	<b>18,400</b>
1579	1-6893-06	SLGSR33SS 33mmマイレクス	14,200	<b>15,000</b>
1579	1-6893-08	SLHAR33SS 33mmマイレクス	14,200	<b>15,000</b>
1579	1-6893-09	SLHVR33RS 33mmマイレクス	17,400	<b>18,400</b>
1580	2-3065-11	マイレクス SLFG05010 10入	16,100	<b>17,000</b>
1580	2-3065-21	マイレクス SLFH05010 10入	16,100	<b>17,000</b>
1580	2-3065-41	マイレクス SLFA05010 10入	16,100	<b>17,000</b>
1580	2-3064-11	マイレクスSLFGJ25LS 50個	29,400	<b>31,100</b>
1580	3-8499-01	インラインフィルター 9059513	5,900	<b>6,000</b>
1580	3-8499-02	インラインフィルター 9059514	5,900	<b>6,000</b>
1582	2-5727-01	ヘパバント 6723-5000 10個入	11,600	<b>12,300</b>
1582	2-4038-01	シリンジフィルタ6784-1302 百個	19,900	<b>20,900</b>
1582	2-4038-02	シリンジフィルタ6784-1304 百個	19,900	<b>20,900</b>
1582	2-4038-03	シリンジフィルタ6788-1302 百個	19,800	<b>20,800</b>
1582	2-4038-04	シリンジフィルタ6788-1304 百個	19,900	<b>20,900</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1583	2-4039-01	シリンジフィルター 6784-2502	19,900	<b>20,900</b>
1583	2-4039-02	シリンジフィルター 6784-2504	19,900	<b>20,900</b>
1583	2-4039-03	シリンジフィルター 6786-2502	19,900	<b>20,900</b>
1583	2-4039-04	シリンジフィルター 6786-2504	19,900	<b>20,900</b>
1583	2-4039-05	ブラディスク6781-2502 200個	62,100	<b>65,200</b>
1583	2-4039-06	ブラディスク6781-2504 200個	53,300	<b>56,000</b>
1583	1-196-01	6874-2502GDXフィルタ150個	55,300	<b>58,100</b>
1583	1-196-02	6874-2504GDXフィルタ150個	55,300	<b>58,100</b>
1583	1-196-03	GDXシリンジフィルタ6900-2502	29,900	<b>31,400</b>
1583	1-196-04	GDXシリンジフィルタ6900-2504	25,100	<b>26,400</b>
1583	2-5064-01	シリンジフィルタGD/X68692502	55,300	<b>58,100</b>
1583	2-5064-02	シリンジフィルタGD/X68692504	55,300	<b>58,100</b>
1583	2-5064-03	シリンジフィルタGD/X68722502	55,300	<b>58,100</b>
1583	2-5064-04	シリンジフィルタGD/X68722504	55,300	<b>58,100</b>
1583	2-5064-13	シリンジフィルタGD/X68721302	49,100	<b>51,600</b>
1583	2-5064-14	シリンジフィルタGD/X68721304	49,100	<b>51,600</b>
1583	1-7448-01	GD/Xシリンジフィルタ 0.2um	26,200	<b>27,500</b>
1583	1-7448-02	GD/Xシリンジフィルタ 0.45um	26,200	<b>27,500</b>
1586	2-3085-01	スウィネックスホルダー-SX0001300	10,900	<b>11,400</b>
1586	2-3085-02	スウィネックスホルダー-SX0002500	20,500	<b>21,400</b>
1586	2-3085-03	スウィネックスホルダー-SX0004700	53,500	<b>56,000</b>
1586	2-3069-11	ステリベクス ベル無 SVGV01015	21,400	<b>22,700</b>
1586	2-3069-21	ステリベクス ベル無 SVHV01015	21,400	<b>22,700</b>
1586	2-4360-01	ミニユニ UN203NPUDPP 百本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-02	ミニユニ UN503NPUDPP 千本	304,700	<b>319,900</b>
1586	2-4360-03	ミニユニ UN203NPUNYL 百本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-04	ミニユニ UN503NPUNYL 千本	304,700	<b>319,900</b>
1586	2-4360-05	ミニユニ UN203NPUORG 百本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-06	ミニユニ UN503NPUORG 千本	304,700	<b>319,900</b>
1586	2-4360-07	ミニユニ UN203NPUAQU 百本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-08	ミニユニ UN503NPUAQU 千本	304,700	<b>319,900</b>
1586	2-4360-09	ミニユニ UN203NPUPP 100本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-10	ミニユニUN503NPUPP 千本	304,700	<b>319,900</b>
1586	2-4360-11	ミニユニ UN203NPUPES 百本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-12	ミニユニ UN503NPUPES 千本	304,700	<b>319,900</b>
1586	2-4360-13	ミニユニUN203NPENYL 100本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-14	ミニユニUN203NPEORG 100本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-15	ミニユニUN203NPEPP 100本	33,400	<b>35,100</b>
1586	2-4360-16	ミニユニUN203NPERC 100本	33,400	<b>35,100</b>
1587	2-4036-05	オートバイアルAV115NPEORG	27,200	<b>28,600</b>
1587	2-4036-06	オートバイアルAV115NPUORG	27,200	<b>28,600</b>
1587	2-4036-01	オートバイアルAV125EAQU 50入	39,700	<b>41,700</b>
1587	2-4036-02	オートバイアルAV125EORG 50入	39,700	<b>41,700</b>
1587	2-4036-03	オートバイアルAV125UAQU 50入	39,700	<b>41,700</b>
1587	2-4036-04	オートバイアルAV125UORG 50入	39,700	<b>41,700</b>
1592	1-2827-01	ハイスピンミニ遠心機HSC-12000	24,800	<b>26,000</b>
1596	2-9631-01	卓上遠心器ESK12500	92,000	<b>98,000</b>
1604	1-5479-01	ハンディーUVランプ LUV-4	19,900	<b>20,200</b>
1604	1-5479-02	ハンディーUVランプ LUV-6	23,000	<b>26,700</b>
1604	1-5479-03	ハンディーUVランプ LUV-16	37,000	<b>37,600</b>
1604	1-5479-04	ハンディーUVランプ SUV-4	22,500	<b>24,500</b>
1604	1-5479-05	ハンディーUVランプ SUV-6	33,500	<b>33,900</b>
1604	1-5479-06	ハンディーUVランプ SUV-16	42,000	<b>42,600</b>
1604	1-5479-07	ハンディーUVランプ SLUV-4	29,500	<b>29,800</b>
1604	1-5479-08	ハンディーUVランプ SLUV-6	41,500	<b>42,000</b>
1604	1-5479-09	ハンディーUVランプ SLUV-8	50,500	<b>51,000</b>
1604	3-1559-11	ハンディ青色LED光源偏光オレンジグラス	4,800	<b>4,900</b>
1604	1-5479-20	ハンディーUVランプ用アクセサリ 暗箱	23,600	<b>26,400</b>
1604	1-5479-21	ハンディーUVランプ用ランプスタンド	7,500	<b>8,000</b>
1604	1-5479-22	UVランプビューイングキャビネット	124,000	<b>128,500</b>
1605	3-6091-11	トランスイルミネーター MBE-200A	98,000	<b>89,000</b>
1606	1-1814-11	分光光度計 ASV11D-H	110,000	<b>118,000</b>
1611	3-9984-01	サーマルサイクラー QP-1000-01	148,000	<b>150,000</b>
1611	3-9984-02	QP-1016-01 サーマルサイクラー	195,000	<b>200,000</b>
1613	1-2902-04	アズラボ石英セル 2面透明Q-104	4,900	<b>5,000</b>
1613	1-2902-04	アズラボ石英セル 2面透明Q-104	4,900	<b>5,000</b>
1614	3-9542-06	石英セル110-QS 9144650	53,000	<b>46,000</b>
1614	3-9534-03	ガラスセル100-OS 9144105	11,000	<b>10,000</b>
1614	3-9534-06	ガラスセル100-OS 9144140	17,000	<b>16,000</b>
1614	3-9533-05	ガラスセル110-OS 9144550	33,000	<b>31,000</b>
1614	3-9532-02	ヘルマガラスセルOG 9144302	10,000	<b>9,800</b>
1614	3-9532-03	ヘルマガラスセルOG 9144340	14,000	<b>13,000</b>
1614	3-9532-04	ヘルマガラスセルOG 9144350	15,000	<b>14,000</b>
1615	3-9540-01	ヘルマセミマイクロセル 9144455	25,000	<b>22,000</b>
1615	3-9540-05	ヘルマセミマイクロセル 9144730	32,000	<b>31,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1615	3-9541-01	セミマイクロブラックセル 6800224	47,000	<b>44,000</b>
1615	3-9537-02	蛍光用スタンダードセル 7638526	55,000	<b>51,000</b>
1619	1-2956-01	ビオラモディスボセルUVC-Z8. 5百個	8,900	<b>9,790</b>
1619	1-2956-02	ビオラモディスボセルUVC-SM 百個	8,900	<b>9,790</b>
1619	1-2956-11	ビオラモUVC-Z8. 5用アダプター	5,800	<b>6,380</b>
1624	4-2149-01	JCT100 冷却蛇管セット	34,600	<b>37,000</b>
1624	4-2149-02	JCT250 冷却蛇管セット	36,900	<b>39,600</b>
1624	4-2149-03	JCT100AN 冷却蛇管セット	58,000	<b>59,500</b>
1624	4-2149-04	JCT250AN 冷却蛇管セット	60,300	<b>62,000</b>
1628	2-1818-01	粒状活性炭 液相用GW10/32	3,500	<b>4,200</b>
1628	2-1818-02	粒状活性炭 気相用4GG	3,500	<b>4,200</b>
1630	2-688-01	薄層クロマトグラフィー HCG-80	131,000	<b>174,000</b>
1630	2-688-02	薄層クロマトグラフィー HCG-80-1	60,000	<b>74,700</b>
1630	2-688-05	薄層クロマトグラフィーHCG-80-3	12,800	<b>28,800</b>
1630	2-688-06	薄層クロマトグラフィーHCG-80-4	6,400	<b>9,000</b>
1630	2-688-07	薄層クロマトグラフィーHCG-80-5	21,440	<b>25,600</b>
1630	2-688-08	薄層クロマトグラフィーHCG-80-6	13,400	<b>18,800</b>
1630	2-282-01	薄層クロマトグラフィー 100-1a	112,000	<b>130,700</b>
1630	2-282-02	薄層クロマトグラフィー 100-3	22,000	<b>31,700</b>
1630	2-282-03	薄層クロマトグラフィー 100-4	5,400	<b>7,600</b>
1630	2-282-04	薄層クロマトグラフィー 100-5	13,000	<b>15,600</b>
1630	2-282-05	薄層クロマトグラフィー 100-6a	16,500	<b>22,500</b>
1630	2-282-07	薄層クロマトグラフィー 100-7d	97,500	<b>101,000</b>
1631	3-3347-01	TLCプレート1057150001 25枚	19,800	<b>20,700</b>
1631	3-3347-02	TLCプレート1057290001 50枚	29,900	<b>31,200</b>
1631	3-3347-03	TLCプレート1057140001 百枚	42,200	<b>44,000</b>
1631	3-3347-04	TLCプレート1058080001 25枚	12,600	<b>13,200</b>
1631	3-3347-05	TLCプレート1057190001 20枚	40,200	<b>41,900</b>
1631	3-3347-06	TLCプレート1057890001 25枚	10,100	<b>10,500</b>
1631	3-3347-07	TLCプレート1153270001 百枚	32,400	<b>33,800</b>
1631	3-3347-08	TLCプレート1153410001 五百枚	44,200	<b>46,100</b>
1631	3-3347-09	TLCプレート1055540001 25枚	15,300	<b>15,700</b>
1631	3-3347-10	TLCプレート1055700001 25枚	15,500	<b>16,200</b>
1631	3-3347-11	TLCプレート1168340001 50枚	10,600	<b>11,000</b>
1631	3-3347-12	TLCプレート1055490001 20枚	3,310	<b>3,460</b>
1631	3-3347-13	TLCプレート1. 05562. 0001	20,400	<b>21,300</b>
1631	3-3347-14	TLCプレート1057350001 25枚	15,200	<b>15,900</b>
1631	3-3347-15	TLCプレート1. 05750. 0001	9,570	<b>9,980</b>
1631	3-3347-16	TLCプレート1. 05749. 0001	35,600	<b>37,100</b>
1631	3-3348-01	プレート1. 13794. 0001 20枚	52,500	<b>54,800</b>
1631	3-3348-02	プレート1. 13792. 0001 15枚	56,200	<b>58,600</b>
1631	3-3348-03	プレート1. 13793. 0001 12枚	89,800	<b>93,700</b>
1631	3-3348-04	プレート1. 11845. 0001 25枚	46,800	<b>48,800</b>
1631	3-3348-05	プレート1. 11844. 0001 50枚	53,100	<b>55,400</b>
1631	3-3348-06	プレート1. 05582. 0001 25枚	29,400	<b>30,700</b>
1631	3-3348-07	プレート1. 11798. 0001 25枚	36,100	<b>37,600</b>
1631	3-3348-08	プレート1. 11846. 0001 50枚	58,300	<b>60,900</b>
1631	3-3348-09	プレート1. 05583. 0001 25枚	32,600	<b>34,100</b>
1632	3-3414-01	プレート 1. 05801. 0001 百枚	16,700	<b>17,400</b>
1632	3-3414-02	プレート1. 05802. 0001 25枚	14,300	<b>14,900</b>
1632	3-3414-03	プレート1. 05804. 0001 50枚	32,500	<b>34,000</b>
1632	3-3414-04	プレート1. 05805. 0001 25枚	28,500	<b>29,800</b>
1633	2-5142-01	チューブ用ビベットZ2556881PAK	20,700	<b>21,700</b>
1633	2-5143-01	NMR試料管ラックZ118257-1EA	6,500	<b>6,800</b>
1634	3-9357-01	X線解析キャビリティ4007801 25本	11,200	<b>12,300</b>
1634	3-9357-02	X線解析キャビリティ4007802 25本	9,300	<b>10,200</b>
1634	3-9357-03	X線解析キャビリティ4007803 25本	8,100	<b>8,900</b>
1634	3-9357-04	X線解析キャビリティ4007804 25本	9,700	<b>10,700</b>
1634	3-9357-05	X線解析キャビリティ4007805 25本	8,100	<b>8,900</b>
1634	3-9357-06	X線解析キャビリティ4007806 25本	9,700	<b>10,700</b>
1634	3-9357-07	X線解析キャビリティ4007807 25本	8,100	<b>8,900</b>
1634	3-9357-08	X線解析キャビリティ4007808 25本	10,200	<b>11,200</b>
1634	3-9357-09	X線解析キャビリティ4007809 25本	10,200	<b>11,200</b>
1634	3-9357-10	X線解析キャビリティ4007810 25本	9,100	<b>10,000</b>
1634	3-9357-11	X線解析キャビリティ4007815 25本	10,500	<b>11,600</b>
1634	3-9357-12	X線解析キャビリティ4007820 25本	15,500	<b>17,100</b>
1634	3-9358-01	X線解析キャビリティ4007401 25本	15,000	<b>16,500</b>
1634	3-9358-02	X線解析キャビリティ4007402 25本	13,000	<b>14,300</b>
1634	3-9358-03	X線解析キャビリティ4007403 25本	11,700	<b>12,900</b>
1634	3-9358-04	X線解析キャビリティ4007404 25本	13,400	<b>14,700</b>
1634	3-9358-05	X線解析キャビリティ4007405 25本	11,700	<b>12,900</b>
1634	3-9358-06	X線解析キャビリティ4007406 25本	13,400	<b>14,700</b>
1634	3-9358-07	X線解析キャビリティ4007407 25本	11,700	<b>12,900</b>
1634	3-9358-08	X線解析キャビリティ4007408 25本	14,000	<b>15,400</b>
1634	3-9358-09	X線解析キャビリティ4007409 25本	14,000	<b>15,400</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1634	3-9358-10	X線解析キャピラリ4007410 25本	12,700	<b>14,000</b>
1634	3-9358-11	X線解析キャピラリ4007415 25本	14,300	<b>15,700</b>
1634	3-9358-12	X線解析キャピラリ4007420 25本	19,600	<b>21,600</b>
1634	3-9359-01	X線解析キャピラリ4007601 25本	15,400	<b>17,000</b>
1634	3-9359-02	X線解析キャピラリ4007602 25本	12,700	<b>14,000</b>
1634	3-9359-03	X線解析キャピラリ4007603 25本	10,900	<b>12,000</b>
1634	3-9359-04	X線解析キャピラリ4007604 25本	12,900	<b>14,200</b>
1634	3-9359-05	X線解析キャピラリ4007605 25本	10,900	<b>12,000</b>
1634	3-9359-06	X線解析キャピラリ4007606 25本	12,900	<b>14,200</b>
1634	3-9359-07	X線解析キャピラリ4007607 25本	10,900	<b>12,000</b>
1634	3-9359-08	X線解析キャピラリ4007608 25本	13,300	<b>14,600</b>
1634	3-9359-09	X線解析キャピラリ4007609 25本	13,300	<b>14,600</b>
1634	3-9359-10	X線解析キャピラリ4007610 25本	12,700	<b>14,000</b>
1634	3-9359-11	X線解析キャピラリ4007615 25本	14,800	<b>16,300</b>
1634	3-9359-12	X線解析キャピラリ4007620 25本	21,400	<b>23,500</b>
1634	3-9359-13	X線解析キャピラリ4007625 15本	25,800	<b>28,400</b>
1634	3-9359-14	X線解析キャピラリ4007630 15本	38,400	<b>42,200</b>
1634	3-9359-15	X線解析キャピラリ4007690 10本	34,500	<b>38,000</b>
1634	3-9359-16	X線解析用キャピラリー 4007691	35,900	<b>39,500</b>
1634	3-9360-01	X線解析キャピラリ4017501 25本	21,900	<b>24,100</b>
1634	3-9360-02	X線解析キャピラリ4017502 25本	19,200	<b>21,100</b>
1634	3-9360-03	X線解析キャピラリ4017503 25本	18,700	<b>20,600</b>
1634	3-9360-04	X線解析キャピラリ4017504 25本	22,000	<b>24,200</b>
1634	3-9360-05	X線解析キャピラリ4017505 25本	24,100	<b>26,500</b>
1634	3-9360-06	X線解析キャピラリ4017506 25本	22,000	<b>24,200</b>
1634	3-9360-07	X線解析キャピラリ4017507 25本	18,700	<b>20,600</b>
1634	3-9360-08	X線解析キャピラリ4017508 25本	22,900	<b>25,200</b>
1634	3-9360-09	X線解析キャピラリ4017509 25本	22,900	<b>25,200</b>
1634	3-9360-10	X線解析キャピラリ4017510 25本	21,100	<b>23,200</b>
1634	3-9360-11	X線解析キャピラリ4017515 25本	20,500	<b>22,600</b>
1634	3-9360-12	X線解析キャピラリ4017520 25本	23,900	<b>26,300</b>
1634	3-9360-13	X線解析キャピラリ4017525 15本	32,600	<b>35,900</b>
1634	3-9360-14	X線解析キャピラリ4017530 15本	62,300	<b>68,500</b>
1634	3-9360-15	X線解析キャピラリ4017535 10本	49,400	<b>54,300</b>
1634	3-9360-16	X線解析用キャピラリー 4017540	48,600	<b>53,500</b>
1634	3-9342-01	ガラスニードル ニードル 4018103	3,150	<b>3,500</b>
1634	3-9342-02	ガラスニードル ニードル 4018104	3,300	<b>3,600</b>
1634	3-9342-03	ガラスニードル ニードル 4018105	3,150	<b>3,500</b>
1634	3-9342-04	ガラスニードル ニードル 4018106	3,300	<b>3,600</b>
1634	3-9342-05	ガラスニードル ニードル 4018107	4,800	<b>5,300</b>
1634	3-9342-06	ガラスニードル ニードル 4018108	7,400	<b>8,100</b>
1634	3-9342-11	ガラスニードル シリンジ 6000020	200	<b>220</b>
1634	3-9341-01	Gファイバー・ロッド7347700 百本	27,000	<b>29,700</b>
1634	3-9341-02	Gファイバー・ロッド7347701 百本	16,000	<b>17,600</b>
1634	3-9341-03	Gファイバー・ロッド7347705 百本	10,900	<b>12,000</b>
1634	3-9341-04	Gファイバー・ロッド7347710 百本	9,600	<b>10,600</b>
1634	3-9341-05	Gファイバー・ロッド7347715 百本	8,600	<b>9,500</b>
1634	3-9341-06	Gファイバー・ロッド7347720 百本	9,300	<b>10,200</b>
1634	3-9341-07	Gファイバー・ロッド7347725 百本	7,000	<b>7,700</b>
1634	3-9341-08	Gファイバー・ロッド7347730 百本	7,600	<b>8,400</b>
1634	3-9341-09	Gファイバー・ロッド7347735 百本	8,600	<b>9,500</b>
1634	3-9341-10	Gファイバー・ロッド7347740 百本	9,600	<b>10,600</b>
1635	2-5141-01	SPE用マニホールド57030-U	120,000	<b>125,000</b>
1635	2-5141-02	SPE用バキュームマニホールド57044	127,000	<b>133,000</b>
1641	2-3072-01	ウルトラフリーMCUFC30VV00百本	44,400	<b>46,600</b>
1641	2-3072-02	ウルトラフリーMCUFC30GV00百本	44,400	<b>46,600</b>
1641	2-3072-03	ウルトラフリーMCUFC30HV00百本	44,400	<b>46,600</b>
1641	2-3072-04	ウルトラフリーMCUFC30DV00百本	44,400	<b>46,600</b>
1641	2-3072-05	ウルトラフリーMCUFC30SV00百本	44,400	<b>46,600</b>
1641	2-3072-11	ウルトラフリーCL UFC40VV25	25,600	<b>26,900</b>
1641	2-3072-12	ウルトラフリーCL UFC40GV25	25,600	<b>26,900</b>
1641	2-3072-13	ウルトラフリーCL UFC40HV25	25,600	<b>26,900</b>
1641	1-1650-01	フィルターユニット UFC500308	7,410	<b>7,770</b>
1641	1-1650-02	フィルターユニット UFC500324	18,600	<b>19,500</b>
1641	1-1650-03	フィルターユニット UFC500396	54,600	<b>57,300</b>
1641	1-1650-04	フィルターユニット UFC5003BK	203,000	<b>213,000</b>
1641	1-1651-01	フィルターユニット UFC501008	7,410	<b>7,770</b>
1641	1-1651-02	フィルターユニット UFC501024	18,600	<b>19,500</b>
1641	1-1651-03	フィルターユニット UFC501096	54,600	<b>57,300</b>
1641	1-1651-04	フィルタユニットUFC5010BK 五百	203,000	<b>213,000</b>
1641	1-1652-01	フィルターユニット UFC503008	7,410	<b>7,770</b>
1641	1-1652-02	フィルターユニット UFC503024	18,600	<b>19,500</b>
1641	1-1652-03	フィルターユニット UFC503096	54,600	<b>57,300</b>
1641	1-1652-04	フィルタユニットUFC5030BK 五百	203,000	<b>213,000</b>
1641	1-1653-01	フィルターユニット UFC505008	7,410	<b>7,770</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1641	1-1653-02	フィルターユニット UFC505024	18,600	<b>19,500</b>
1641	1-1653-03	フィルターユニット UFC505096	54,600	<b>57,300</b>
1641	1-1653-04	フィルタユニットUFC5050BK 五百	203,000	<b>213,000</b>
1641	1-1654-01	フィルターユニット UFC510008	7,410	<b>7,770</b>
1641	1-1654-02	フィルターユニット UFC510024	18,600	<b>19,500</b>
1641	1-1654-03	フィルターユニット UFC510096	54,600	<b>57,300</b>
1641	1-1654-04	フィルタユニットUFC5100BK 五百	203,000	<b>213,000</b>
1641	2-7112-19	アミコンウルトラ UFC9 010 08	18,500	<b>19,400</b>
1641	2-7112-20	アミコンウルトラ UFC9 010 24	45,400	<b>47,600</b>
1641	2-7112-21	アミコンウルトラ UFC9 010 96	136,000	<b>143,000</b>
1641	2-7112-22	アミコンウルトラ UFC9 030 08	18,500	<b>19,400</b>
1641	2-7112-23	アミコンウルトラ UFC9 030 24	45,400	<b>47,600</b>
1641	2-7112-24	アミコンウルトラ UFC9 030 96	136,000	<b>143,000</b>
1641	2-7112-25	アミコンウルトラ UFC9 050 08	18,500	<b>19,400</b>
1641	2-7112-26	アミコンウルトラ UFC9 050 24	45,400	<b>47,600</b>
1641	2-7112-27	アミコンウルトラ UFC9 050 96	136,000	<b>143,000</b>
1641	2-7112-28	アミコンウルトラ UFC9 100 08	18,500	<b>19,400</b>
1641	2-7112-29	アミコンウルトラ UFC9 100 24	45,400	<b>47,600</b>
1641	2-7112-30	アミコンウルトラ UFC9 100 96	136,000	<b>143,000</b>
1641	2-7112-01	アミコンウルトラ UFC8 010 08	13,000	<b>13,700</b>
1641	2-7112-05	アミコンウルトラ UFC8 010 24	31,400	<b>32,900</b>
1641	2-7112-06	アミコンウルトラ UFC8 010 96	92,900	<b>97,400</b>
1641	2-7112-07	アミコンウルトラ UFC8 030 08	13,000	<b>13,700</b>
1641	2-7112-08	アミコンウルトラ UFC8 030 24	31,400	<b>32,900</b>
1641	2-7112-09	アミコンウルトラ UFC8 030 96	92,900	<b>97,400</b>
1641	2-7112-10	アミコンウルトラ UFC8 050 08	13,000	<b>13,700</b>
1641	2-7112-11	アミコンウルトラ UFC8 050 24	31,400	<b>32,900</b>
1641	2-7112-12	アミコンウルトラ UFC8 050 96	92,900	<b>97,400</b>
1641	2-7112-13	アミコンウルトラ UFC8 100 08	13,000	<b>13,700</b>
1641	2-7112-14	アミコンウルトラ UFC8 100 24	31,400	<b>32,900</b>
1641	2-7112-15	アミコンウルトラ UFC8 100 96	92,900	<b>97,400</b>
1645	2-9779-01	FT-IR用組立液体セル162-1100	52,000	<b>54,000</b>
1645	2-9779-02	組立液体セル用窓材 160-1132	10,400	<b>13,000</b>
1645	2-9779-03	組立液体セル用窓材 160-1131	12,900	<b>16,000</b>
1645	2-9779-08	ECガスセル用窓材 160-1133	7,100	<b>8,000</b>
1648	2-340-09	PH試験紙ディスペンサー PH1-11	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-01	PH試験紙ストリップ CF0-14 百枚	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-09	pH試験紙ストリップCF4. 5~10百枚	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-02	PH試験紙ストリップCS1-12 二百枚	5,510	<b>5,840</b>
1648	2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1. 8-3. 8	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3. 8-5. 5	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5. 2-6. 8	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6. 0-8. 1	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8. 0-9. 7	4,790	<b>5,080</b>
1648	2-341-08	PH試験紙ストリップCS9. 5-12. 0	4,790	<b>5,080</b>
1648	1-7389-01	PH試験紙 SRタイプ、PH1-14	2,040	<b>2,160</b>
1650	1-6771-01	エムクアント分析試験紙アルミニウム 百枚	10,200	<b>10,600</b>
1650	1-6771-02	エムクアント分析試験紙アンモニウム 百枚	8,010	<b>8,360</b>
1650	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素 100枚	16,600	<b>17,300</b>
1650	1-6771-05	エムクアント分析試験紙カルシウム 60枚	11,500	<b>12,000</b>
1650	1-6771-22	エムクアント分析試験紙塩素 低濃度75枚	4,940	<b>5,160</b>
1650	1-6771-23	エムクアント分析試験紙塩素 高濃度 百枚	4,940	<b>5,160</b>
1650	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸 百枚	6,470	<b>6,750</b>
1650	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト 百枚	6,470	<b>6,750</b>
1650	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅 100枚	5,610	<b>5,850</b>
1650	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物 百枚	11,500	<b>12,000</b>
1650	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄 100枚	4,630	<b>4,830</b>
1650	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛 100枚	9,660	<b>10,100</b>
1650	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン 百枚	14,200	<b>14,800</b>
1650	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン 百枚	11,100	<b>11,600</b>
1650	1-6771-15	エムクアント分析試験紙 ニッケル 百枚	4,510	<b>4,710</b>
1650	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸 100枚	8,240	<b>8,590</b>
1650	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸 100枚	5,380	<b>5,620</b>
1650	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ 50枚	10,900	<b>11,400</b>
1650	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度 100枚	4,840	<b>5,050</b>
1650	1-6771-24	エムクアント分析試験紙 過酸化物 百枚	4,290	<b>4,480</b>
1650	1-6771-25	エムクアント分析試験紙 硝酸 100枚	4,390	<b>4,490</b>
1650	1-6771-26	エムクアント分析試験紙 亜硝酸 100枚	4,290	<b>4,480</b>
1652	2-554-01	ケラミフィルターA 8×18	3,600	<b>3,800</b>
1652	2-554-02	ケラミフィルターA 10×18	3,600	<b>3,800</b>
1652	2-554-03	ケラミフィルターA 12×20	3,800	<b>4,000</b>
1652	2-554-04	ケラミフィルターA 15×20	4,200	<b>4,400</b>
1652	2-554-05	ケラミフィルターA 20×20	4,200	<b>4,400</b>
1652	2-554-06	ケラミフィルターA 25×30	5,100	<b>5,300</b>
1652	2-554-07	ケラミフィルターB 8×10	3,400	<b>3,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1652	2-554-08	ケラミフィルターB 10×10	3,400	<b>3,600</b>
1652	2-554-09	ケラミフィルターB 12×10	3,400	<b>3,600</b>
1652	2-554-10	ケラミフィルターB 15×15	3,600	<b>3,800</b>
1652	2-554-11	ケラミフィルターB 20×15	3,800	<b>4,000</b>
1652	2-554-12	ケラミフィルターB 25×20	4,700	<b>4,900</b>
1664	62-8402-37	70748-3 Pellet Paint	17,600	<b>18,500</b>
1664	62-8402-38	70748-4 Pellet Paint	105,000	<b>110,000</b>
1664	4-2614-01	69049-3CN Pellet Pai	18,700	<b>19,600</b>
1664	4-2614-02	69049-4CN Pellet Pai	105,000	<b>110,000</b>
1672	3-9356-01	スマートバッファ-09-2051-100	5,350	<b>5,600</b>
1672	3-9356-02	スマートバッファ-09-9400-10	7,000	<b>7,300</b>
1672	3-9356-03	スマートバッファ-09-8912-100	19,500	<b>20,100</b>
1672	3-9356-04	スマートバッファ-09-9400-100	35,000	<b>36,000</b>
1672	3-9356-05	スマートバッファ-09-9499-100	35,000	<b>36,000</b>
1672	3-9356-06	スマートバッファ-12-9423-5	9,200	<b>9,500</b>
1672	3-9356-07	スマートバッファ-09-9420-100	35,000	<b>36,000</b>
1672	3-9356-08	スマートバッファ-09-8902-100	24,000	<b>25,900</b>
1672	3-9356-09	スマートバッファ-09-9410-100	37,900	<b>39,800</b>
1672	3-9356-10	スマートバッファ-12-9198	3,800	<b>3,900</b>
1672	3-9356-11	スマートバッファ-09-7500-10	4,880	<b>4,900</b>
1672	3-9356-12	スマートバッファ-09-7510-10	6,110	<b>6,500</b>
1672	3-9356-13	スマートバッファ-09-7510-100	38,900	<b>29,500</b>
1672	3-9356-14	スマートバッファ-12-9145	8,100	<b>8,300</b>
1672	3-9356-15	スマートバッファ-12-9110-10	7,000	<b>7,200</b>
1672	62-8433-32	524650-1EA PBS Table	9,370	<b>9,950</b>
1672	62-8433-45	524750-1EA TBS Table	14,000	<b>14,800</b>
1672	62-8433-33	524653-1EA PBS-TWEEN	12,800	<b>13,600</b>
1672	62-8433-47	524753-1EA TBS-TWEEN	15,700	<b>16,600</b>
1672	62-8398-43	6501-200TAB PBS TABL	32,400	<b>34,300</b>
1673	2-5209-11	分子生物学用水 95284-1L	21,600	<b>22,600</b>
1673	2-5209-13	分子生物学用水 95284-500ML	10,800	<b>14,600</b>
1673	2-5209-15	分子生物学用水 95284-100ML	6,400	<b>6,700</b>
1674	2-4303-81	ハイフィデリティー制限酵素 R3733S	11,200	<b>11,400</b>
1674	62-8402-35	70746-3 Benzonase Nu	25,100	<b>26,300</b>
1674	62-8402-36	70746-4 Benzonase Nu	8,810	<b>9,240</b>
1676	62-8401-97	70584-3 BugBuster Pr	14,400	<b>15,100</b>
1676	62-8401-98	70584-4 BugBuster Pr	57,000	<b>59,800</b>
1677	62-8404-05	71300-3 Overnight Ex	16,400	<b>17,200</b>
1677	62-8404-06	71300-4 Overnight Ex	54,100	<b>56,700</b>
1677	62-8404-32	71366-3 Overnight Ex	23,900	<b>25,100</b>
1677	62-8404-33	71366-4 Overnight Ex	93,400	<b>97,700</b>
1678	89-5257-14	試薬 786-889	54,700	<b>111,000</b>
1694	2-5208-12	細胞培養用水 95289-1L	10,600	<b>11,400</b>
1694	2-5208-13	細胞培養用水 95289-500ML	5,810	<b>6,310</b>
1694	2-5208-15	細胞培養用水 95289-100ML	2,080	<b>2,240</b>
1694	2-5208-17	細胞培養用水 W3500-1L	4,970	<b>5,340</b>
1694	2-5208-18	細胞培養用水 W3500-500ML	2,860	<b>3,080</b>
1694	2-5208-19	細胞培養用水 W3500-100ML	2,130	<b>2,290</b>
1705	2-3647-01	試薬 500ml酢酸 010-00125	900	<b>950</b>
1705	2-3647-07	試薬 クエン酸2アンモ010-02165	1,900	<b>2,000</b>
1705	2-3647-09	試薬 硫酸アンモニウム010-02705	1,300	<b>1,400</b>
1705	2-3647-19	試薬クエン酸-水塩顆粒030-02985	1,500	<b>1,700</b>
1705	2-3647-82	試薬 エタノール 050-00465	1,750	<b>1,800</b>
1705	2-3647-36	メチルイソブチルケトン130-02355	1,050	<b>1,100</b>
1705	2-3647-44	試薬 塩化カリウム 160-03285	1,300	<b>1,400</b>
1705	2-3647-51	試薬 1-プロパノール160-04875	1,350	<b>1,450</b>
1705	2-3647-60	クエン酸3Na・2水和190-01975	1,650	<b>1,750</b>
1706	4-2916-01	アクリルアミド2-ブロペンアミド500g	3,900	<b>4,000</b>
1706	4-2916-02	亜硝酸ナトリウム500g特級 一般試薬	2,800	<b>2,900</b>
1706	4-2916-03	亜硝酸ナトリウム 25g 特級 一般試薬	2,300	<b>2,400</b>
1706	4-2916-04	L-アスコルビン酸ピタミンC500g特	5,400	<b>5,500</b>
1706	4-2916-05	L-アスコルビン酸ピタミンC25g特級	1,100	<b>1,200</b>
1706	4-2916-06	アセトニトリル500ml特級 一般試薬	3,100	<b>3,200</b>
1706	4-2916-07	アセトニトリル 1L 特級 一般試薬	4,700	<b>4,800</b>
1706	4-2916-08	アセトニトリル 3L 特級 一般試薬	9,200	<b>9,400</b>
1706	4-2916-09	アセトン 500ml 特級 一般試薬	900	<b>950</b>
1706	4-2916-10	アセトン 3L 特級 一般試薬	4,100	<b>4,300</b>
1706	4-2916-11	亜麻仁油 500ml 一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1706	4-2916-12	アミド硫酸スルファミン酸25g 特級 試薬	1,000	<b>1,100</b>
1706	4-2916-13	スルファミン酸アンモニウム 500g特級	4,700	<b>4,800</b>
1706	4-2916-14	スルファミン酸アンモニウム 25g 特級	1,200	<b>1,300</b>
1706	4-2916-15	2-アミノ-2-ヒドロキシメチル500g	8,200	<b>8,300</b>
1706	4-2916-16	2-アミノ-2-ヒドロキシメチル 25g	1,300	<b>1,400</b>
1706	4-2916-17	亜硫酸水素ナトリウム500g特級一般試薬	1,300	<b>1,400</b>
1706	4-2916-18	亜硫酸水素ナトリウム100g特級一般試薬	800	<b>900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1706	4-2916-19	亜硫酸水素ナトリウム1kg特級 一般試薬	2,100	<b>2,200</b>
1706	4-2916-20	亜硫酸ナトリウム500g特級 一般試薬	1,000	<b>1,100</b>
1706	4-2916-21	亜硫酸ナトリウム100g特級 一般試薬	700	<b>800</b>
1706	4-2916-22	安息香酸ナトリウム250g特級 一般試薬	2,300	<b>2,400</b>
1706	4-2916-23	安息香酸ナトリウム25g特級 一般試薬	1,100	<b>1,200</b>
1706	4-2916-24	エタノール99.5 500ml 特級	2,000	<b>2,100</b>
1706	4-2916-25	エタノール99.5 3L 特級	10,200	<b>10,400</b>
1706	4-2916-26	エチレンジアミン 500g 特級	5,500	<b>5,600</b>
1706	4-2916-27	エチレンジアミン 25g 特級	1,100	<b>1,200</b>
1706	4-2916-28	エチレンジアミン 1kg 特級	9,900	<b>10,000</b>
1706	4-2916-29	エチレンジアミン500ml特級 一般試薬	3,300	<b>3,400</b>
1706	4-2916-30	エチレンジアミン25ml特級 一般試薬	2,500	<b>2,600</b>
1706	4-2916-31	エチレンジアミン 1L 特級 一般試薬	5,000	<b>5,100</b>
1706	4-2916-32	塩化アンモニウム500g特級 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1706	4-2916-33	塩化アンモニウム500g一般 一般試薬	1,400	<b>1,500</b>
1706	4-2916-34	塩化カリウム 500g 特級 一般試薬	1,050	<b>1,150</b>
1706	4-2916-35	塩化カリウム 500g 一般 一般試薬	950	<b>1,050</b>
1706	4-2916-36	塩化カリウム 1kg 一般 一般試薬	1,600	<b>1,700</b>
1706	4-2916-37	塩化第二鉄六水和物 500g 特級	2,650	<b>2,750</b>
1706	4-2916-38	塩化第二鉄六水和物 500g 一般	1,450	<b>1,550</b>
1706	4-2916-39	塩化ナトリウム 500g 特級 一般試薬	850	<b>950</b>
1706	4-2916-40	塩化ナトリウム 1kg 特級 一般試薬	1,700	<b>1,800</b>
1706	4-2916-41	塩酸 500ml 特級 一般試薬	2,000	<b>2,100</b>
1706	4-2916-42	塩酸 1kg 特級 一般試薬	2,600	<b>2,700</b>
1706	4-2916-43	塩酸 4kg 特級 一般試薬	4,400	<b>4,600</b>
1706	4-2916-46	過酸化水素30%500g特級 一般試薬	2,500	<b>2,600</b>
1706	4-2916-48	過炭酸ナトリウム 500g 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1706	4-2916-49	セルロースナトリウム 500g 一般	2,100	<b>2,200</b>
1706	4-2916-50	セルロースナトリウム 25g 一般	1,100	<b>1,200</b>
1706	4-2916-51	寒天(粉末) 500g 一般 一般試薬	8,700	<b>8,800</b>
1706	4-2916-52	寒天(粉末) 25g 一般 一般試薬	1,400	<b>1,500</b>
1706	4-2916-53	寒天(粉末) 1kg 一般 一般試薬	15,500	<b>15,600</b>
1706	4-2916-54	ギ酸ナトリウム 500g 特級 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1706	4-2916-55	ギ酸ナトリウム 500g 一般 一般試薬	2,000	<b>2,100</b>
1706	4-2916-56	キシレン 500ml 特級 一般試薬	2,400	<b>2,500</b>
1706	4-2916-57	キシレン 1L 特級 一般試薬	3,200	<b>3,300</b>
1706	4-2916-58	キシレン 500ml 一般 一般試薬	2,300	<b>2,400</b>
1706	4-2916-59	くえん酸-水和水物500g特級 一般試薬	1,750	<b>1,850</b>
1706	4-2916-60	くえん酸-水和水物 25g 特級 一般試薬	1,050	<b>1,150</b>
1706	4-2916-61	くえん酸-水和水物 1kg 特級 一般試薬	3,200	<b>3,300</b>
1706	4-2916-62	くえん酸三ナトリウム二水和物 500g	1,900	<b>2,000</b>
1706	4-2916-63	くえん酸三ナトリウム二水和物 25g	900	<b>1,000</b>
1706	4-2916-64	グリシニアミノ酢酸500g特級 一般試薬	2,700	<b>2,800</b>
1706	4-2916-65	グリセリン 500ml 特級 一般試薬	1,600	<b>1,700</b>
1706	4-2916-66	グリセリン 1kg 特級 一般試薬	3,000	<b>3,100</b>
1706	4-2916-67	グルコン酸ナトリウム500g一般 一般試薬	2,000	<b>2,100</b>
1706	4-2916-68	L-グルタミン酸500g一般 一般試薬	4,300	<b>4,400</b>
1706	4-2916-69	L-グルタミン酸 25g 一般 一般試薬	1,000	<b>1,100</b>
1706	4-2916-70	クロロホルム 500ml 特級 一般試薬	2,650	<b>2,750</b>
1706	4-2916-71	クロロホルム 1kg 特級 一般試薬	3,500	<b>3,600</b>
1706	4-2916-72	クロロホルム 3L 特級 一般試薬	7,600	<b>7,800</b>
1706	4-2916-73	クロロホルム 500ml 一般 一般試薬	2,400	<b>2,500</b>
1706	4-2916-74	ゴマ油 500ml 一般 一般試薬	4,500	<b>4,600</b>
1706	4-2916-75	コーン油 500ml 一般 一般試薬	1,900	<b>2,000</b>
1706	4-2916-76	酢酸 500ml 特級 一般試薬	950	<b>1,000</b>
1706	4-2916-77	酢酸 1kg 特級 一般試薬	1,900	<b>2,000</b>
1706	4-2916-78	酢酸 3L 特級 一般試薬	4,600	<b>4,800</b>
1706	4-2916-79	酢酸エチル 500ml 特級 一般試薬	2,500	<b>2,550</b>
1706	4-2916-80	酢酸エチル 1L 特級 一般試薬	3,600	<b>3,700</b>
1706	4-2916-81	酢酸エチル 3L 特級 一般試薬	7,200	<b>7,300</b>
1706	4-2916-82	酢酸ナトリウム三水和物500g特級 試薬	1,300	<b>1,400</b>
1706	4-2916-83	酢酸ナトリウム三水和物500g一般 試薬	1,150	<b>1,250</b>
1706	4-2916-84	スクロースサッカロース500g特級 試薬	1,200	<b>1,300</b>
1706	4-2916-85	スクロースサッカロース25g特級一般試薬	1,000	<b>1,100</b>
1706	4-2916-86	スクロースサッカロース1kg特級一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1706	4-2916-87	ジエチルエーテル 500ml 特級	2,200	<b>2,300</b>
1706	4-2916-88	ジエチルエーテル 500ml 一般	2,000	<b>2,100</b>
1706	4-2916-89	ジクロロメタン塩化メチレン 500ml	1,200	<b>1,300</b>
1706	4-2916-90	ジクロロメタン塩化メチレン 1kg	2,000	<b>2,100</b>
1706	4-2916-91	四ほう酸ナトリウム十水和物500g 特級	1,550	<b>1,650</b>
1706	4-2916-92	四ほう酸ナトリウム十水和物500g 一般	1,450	<b>1,550</b>
1707	4-2916-93	臭化カリウム 500g 特級 一般試薬	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2916-94	臭化カリウム 25g 特級 一般試薬	900	<b>1,000</b>
1707	4-2916-95	臭化ナトリウム 500g 特級 一般試薬	1,800	<b>1,900</b>
1707	4-2916-96	臭化ナトリウム 500g 一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1707	4-2916-97	しゅう酸ナトリウム 500g	5,700	<b>5,800</b>
1707	4-2916-98	しゅう酸ナトリウム 25g	2,350	<b>2,450</b>
1707	4-2916-99	酒石酸ナトリウムカリウム四水和物500g	2,900	<b>3,000</b>
1707	4-2917-01	酒石酸ナトリウムカリウム四水和物 25g	1,000	<b>1,100</b>
1707	4-2917-02	硝酸ナトリウム 500g 特級 一般試薬	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2917-03	硝酸ナトリウム 500g 一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-04	硝酸マグネシウム六水和物500g特級試薬	2,300	<b>2,400</b>
1707	4-2917-05	硝酸マグネシウム六水和物100g特級試薬	1,200	<b>1,300</b>
1707	4-2917-06	水酸化カリウム 500g 特級 一般試薬	2,600	<b>2,700</b>
1707	4-2917-07	水酸化カリウム 25g 特級 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2917-08	水酸化カリウム 1kg 特級 一般試薬	3,900	<b>4,000</b>
1707	4-2917-09	水酸化カルシウム500g特級 一般試薬	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2917-10	水酸化カルシウム500g一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-11	水酸化ナトリウム500g特級 一般試薬	2,350	<b>2,450</b>
1707	4-2917-12	水酸化ナトリウム 25g 特級 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2917-13	水酸化ナトリウム 1kg 特級 一般試薬	3,200	<b>3,300</b>
1707	4-2917-14	水酸化ナトリウム 5kg 特級 一般試薬	8,800	<b>9,000</b>
1707	4-2917-15	スルファニル酸4 500g 特級	4,200	<b>4,300</b>
1707	4-2917-16	スルファニル酸4 25g 特級	1,200	<b>1,300</b>
1707	4-2917-17	石油エーテル 500ml 特級 一般試薬	1,050	<b>1,150</b>
1707	4-2917-18	石油エーテル 3L 特級 一般試薬	5,100	<b>5,300</b>
1707	4-2917-19	炭酸カリウムナトリウム炭酸ナトリウムカリ	2,500	<b>2,600</b>
1707	4-2917-20	炭酸水素ナトリウム500g特級 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-21	炭酸水素ナトリウム500g一般 一般試薬	900	<b>1,000</b>
1707	4-2917-22	炭酸ナトリウム十水和物500g特級 試薬	3,000	<b>3,100</b>
1707	4-2917-23	炭酸ナトリウム十水和物500g一般 試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2917-24	炭酸ナトリウム炭酸ナトリウム無水500g	1,400	<b>1,500</b>
1707	4-2917-25	炭酸ナトリウム炭酸ナトリウム無水 1kg	2,600	<b>2,700</b>
1707	4-2917-26	チオシアン酸ナトリウム500g特級 試薬	3,800	<b>3,900</b>
1707	4-2917-27	チオシアン酸ナトリウム25g特級一般試薬	900	<b>1,000</b>
1707	4-2917-28	チオ硫酸ナトリウム五水和物500g特級	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2917-29	チオ硫酸ナトリウム五水和物500g一般	1,100	<b>1,200</b>
1707	4-2917-30	チオ硫酸ナトリウム500g一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-31	チオ硫酸ナトリウム1kg一般 一般試薬	2,600	<b>2,700</b>
1707	4-2917-33	テレピン油 500ml 一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-34	トルエン 500ml 特級 一般試薬	2,100	<b>2,150</b>
1707	4-2917-35	トルエン 1L 特級 一般試薬	2,800	<b>2,900</b>
1707	4-2917-36	トルエン 3L 特級 一般試薬	5,400	<b>5,500</b>
1707	4-2917-37	菜種油 500ml 一般 一般試薬	1,600	<b>1,700</b>
1707	4-2917-38	ニリン酸ナトリウム十水和物ピロリン酸ナト	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-39	ニリン酸ナトリウム十水和物 ピロリン酸ナ	1,300	<b>1,400</b>
1707	4-2917-40	ヒマシ油 500g 一般 一般試薬	2,000	<b>2,100</b>
1707	4-2917-41	ピリジン 500ml 特級 一般試薬	2,900	<b>3,000</b>
1707	4-2917-42	ピリジン 1L 特級 一般試薬	5,200	<b>5,300</b>
1707	4-2917-43	二亜硫酸ナトリウム 500g 特級	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2917-44	二亜硫酸ナトリウム 500g 一般	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-45	ピロガロール 500g 特級 一般試薬	12,500	<b>12,600</b>
1707	4-2917-46	ピロガロール 25g 特級 一般試薬	1,400	<b>1,500</b>
1707	4-2917-47	フェノール 500g 特級 一般試薬	2,900	<b>3,000</b>
1707	4-2917-48	フェノール 1kg 特級 一般試薬	4,500	<b>4,600</b>
1707	4-2917-49	ふっ化ナトリウム500g特級 一般試薬	10,800	<b>10,900</b>
1707	4-2917-50	ふっ化ナトリウム 25g 特級 一般試薬	2,700	<b>2,800</b>
1707	4-2917-51	D＋－グルコースぶどう糖無水500gGR	1,650	<b>1,750</b>
1707	4-2917-52	D＋－グルコースぶどう糖無水25gGR	1,000	<b>1,100</b>
1707	4-2917-53	D＋－グルコースぶどう糖無水1kgGR	3,100	<b>3,200</b>
1707	4-2917-54	イソプロピルアルコール 500ml特級	900	<b>950</b>
1707	4-2917-55	イソプロピルアルコール 1L 特級	1,600	<b>1,700</b>
1707	4-2917-56	2－ブロパノール (IPA) イソプロピル	4,200	<b>4,300</b>
1707	4-2917-57	ヘキサメタリン酸ナトリウム 500g特級	1,600	<b>1,700</b>
1707	4-2917-58	ヘキサメタリン酸ナトリウム 一般試薬	1,000	<b>1,050</b>
1707	4-2917-59	ヘキサメタリン酸ナトリウム 1L 特級 一般試薬	1,800	<b>1,900</b>
1707	4-2917-60	ヘキサメタリン酸ナトリウム 3L 特級 一般試薬	3,900	<b>4,000</b>
1707	4-2917-62	ヘプタン 25ml 特級 一般試薬	1,200	<b>1,300</b>
1707	4-2917-64	過硫酸ナトリウム 500g 特級	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-65	ほう酸 500g 特級 一般試薬	1,150	<b>1,200</b>
1707	4-2917-66	ほう酸 25g 特級 一般試薬	900	<b>1,000</b>
1707	4-2917-67	ほう酸 1kg 特級 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2917-68	次亜リン酸ナトリウム－水和物500g特級	2,700	<b>2,800</b>
1707	4-2917-69	次亜リン酸ナトリウム－水和物500g一般	2,300	<b>2,400</b>
1707	4-2917-70	ホルムアルデヒド液ホルマリン 500ml	2,150	<b>2,250</b>
1707	4-2917-71	ホルムアルデヒド液ホルマリン1L特級試薬	2,900	<b>3,000</b>
1707	4-2917-72	メタ過ヨウ素酸ナトリウム 25g 特級	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2917-73	メタノールメチルアルコール500ml特級	2,050	<b>2,100</b>
1707	4-2917-74	メタノールメチルアルコール1L特級 試薬	2,550	<b>2,650</b>
1707	4-2917-75	メタノールメチルアルコール3L特級 試薬	4,800	<b>4,900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1707	4-2917-76	アンモニウム四水和物 500g 特級	12,500	<b>12,600</b>
1707	4-2917-77	アンモニウム四水和物 25g 特級	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-78	オキサジン 500ml 特級	3,600	<b>3,700</b>
1707	4-2917-79	オキサジン 25ml 特級	2,500	<b>2,600</b>
1707	4-2917-80	よう化カリウム 500g 特級 一般試薬	7,500	<b>7,600</b>
1707	4-2917-81	よう化カリウム 100g 特級 一般試薬	2,000	<b>2,100</b>
1707	4-2917-82	よう化カリウム 25g 特級 一般試薬	1,100	<b>1,200</b>
1707	4-2917-83	よう化ナトリウム500g一般 一般試薬	5,500	<b>5,600</b>
1707	4-2917-84	よう化ナトリウム 25g 一般 一般試薬	1,000	<b>1,100</b>
1707	4-2917-85	硫化ナトリウム九水和物500g特級 試薬	4,800	<b>4,900</b>
1707	4-2917-86	硫化ナトリウム九水和物100g特級 試薬	1,700	<b>1,800</b>
1707	4-2917-87	硫酸 500ml 特級 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2917-88	硫酸亜鉛七水和物500g特級 一般試薬	2,500	<b>2,600</b>
1707	4-2917-89	硫酸亜鉛七水和物100g特級 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2917-90	硫酸カリウム 500g 特級 一般試薬	1,900	<b>2,000</b>
1707	4-2917-91	硫酸カリウム 25g 特級 一般試薬	900	<b>1,000</b>
1707	4-2917-92	硫酸水素ナトリウム－水和物500g特級	2,000	<b>2,100</b>
1707	4-2917-93	硫酸水素ナトリウム500g一般 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2917-94	硫酸鉄Ⅱ七水和物硫酸第一鉄500g特級	1,350	<b>1,450</b>
1707	4-2917-95	硫酸鉄Ⅱ七水和物硫酸第一鉄100g特級	900	<b>1,000</b>
1707	4-2917-96	硫酸鉄Ⅱ七水和物硫酸第一鉄500g一般	950	<b>1,050</b>
1707	4-2917-97	硫酸銅Ⅱ五水和物500g特級 一般試薬	3,300	<b>3,400</b>
1707	4-2917-98	硫酸銅Ⅱ五水和物100g特級 一般試薬	2,500	<b>2,600</b>
1707	4-2917-99	硫酸銅Ⅱ五水和物 25g 特級 一般試薬	2,300	<b>2,400</b>
1707	4-2918-01	硫酸ナトリウム十水和物500g特級 試薬	2,400	<b>2,500</b>
1707	4-2918-02	硫酸ナトリウム十水和物500g一般 試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2918-03	流動パラフィン500ml特級 一般試薬	1,600	<b>1,700</b>
1707	4-2918-04	流動パラフィン500ml一般 一般試薬	1,200	<b>1,300</b>
1707	4-2918-05	流動パラフィン 1L 一般 一般試薬	2,200	<b>2,300</b>
1707	4-2918-06	りん酸 500g 特級 一般試薬	1,500	<b>1,600</b>
1707	4-2918-07	りん酸 1kg 特級 一般試薬	2,600	<b>2,700</b>
1707	4-2918-08	りん酸三ナトリウム・12水500g特級	1,400	<b>1,500</b>
1707	4-2918-09	りん酸三ナトリウム・12水500g一般	1,100	<b>1,200</b>
1707	4-2918-10	りん酸二ナトリウム 500g 特級	1,950	<b>2,050</b>
1707	4-2918-11	りん酸二ナトリウム 25g 特級	900	<b>1,000</b>
1707	4-2918-12	りん酸二ナトリウム 1kg 特級	3,400	<b>3,500</b>
1707	4-2918-13	りん酸水素二ナトリウム・12水500g特	1,200	<b>1,300</b>
1707	4-2918-14	りん酸水素二ナトリウム・12水1kg特級	2,000	<b>2,100</b>
1707	4-2918-15	ナトリウム二水和物 500g 特級	1,400	<b>1,500</b>
1707	4-2918-16	ナトリウム二水和物 500g 一般	1,200	<b>1,300</b>
1708	3-3382-24	500ML硝酸ビスマス 42005705	3,300	<b>7,000</b>
1708	2-3129-13	液体クロマトグラフ試薬330－01516	3,100	<b>3,200</b>
1711	4-2913-01	亜鉛標準液1000mg／L100ml試薬	1,600	<b>1,700</b>
1711	4-2913-02	アセトニトリル 1L 分析用試薬	7,900	<b>8,000</b>
1711	4-2913-03	アセトニトリル 3L 分析用試薬	17,100	<b>17,300</b>
1711	4-2913-04	アセトン 1L 分析用試薬	2,300	<b>2,400</b>
1711	4-2913-05	アセトン 3L 分析用試薬	5,800	<b>6,000</b>
1711	4-2913-06	アルミニウム標準液1000mg／L100	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-07	アンチモン標準液1000mg／L100m	2,800	<b>2,900</b>
1711	4-2913-08	イッテルビウム標準液1000mg／L10	3,200	<b>3,300</b>
1711	4-2913-09	イットリウム標準液1000mg／L100	2,200	<b>2,300</b>
1711	4-2913-10	インジウム標準液1000mg／L100m	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-11	エチルアルコール99. 5 500ml試薬	2,350	<b>2,450</b>
1711	4-2913-12	エチルアルコール99. 5 1L分析用試薬	4,300	<b>4,400</b>
1711	4-2913-13	エチルアルコール99. 5 3L分析用試薬	11,800	<b>12,000</b>
1711	4-2913-14	エルビウム標準液1000mg／L100m	3,100	<b>3,200</b>
1711	4-2913-15	塩酸 500ml 分析用試薬	3,500	<b>3,600</b>
1711	4-2913-17	カドミウム標準液1000mg／L100m	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-18	ガドリニウム標準液1000mg／L100	3,800	<b>3,900</b>
1711	4-2913-19	カリウム標準液1000mg／L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-20	ガリウム標準液1000mg／L100ml	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-21	カルシウム標準液1000mg／L100m	1,600	<b>1,700</b>
1711	4-2913-22	金標準液1000mg／L100ml 試薬	3,600	<b>3,700</b>
1711	4-2913-23	銀標準液1000mg／L100ml 試薬	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-25	クロム標準液1000mg／L100ml	2,800	<b>2,900</b>
1711	4-2913-26	クロロホルム 1L 分析用試薬	5,200	<b>5,300</b>
1711	4-2913-27	クロロホルム 3L 分析用試薬	11,300	<b>11,500</b>
1711	4-2913-29	けい素標準液1000mg／L100ml	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-30	ゲルマニウム標準液1000mg／L100	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-31	コバルト標準液1000mg／L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-32	酢酸 500ml 分析用試薬	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-33	酢酸エチル 1L 分析用試薬	4,800	<b>4,900</b>
1711	4-2913-34	酢酸エチル 3L 分析用試薬	9,900	<b>10,100</b>
1711	4-2913-35	サマリウム標準液1000mg／L100m	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-38	1, 4－ジオキサジンエチレンジオキسد1	6,800	<b>6,900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1711	4-2913-39	1, 4-ジオキサジエチレンジオキシド3	16,000	<b>16,200</b>
1711	4-2913-40	シクロヘキサン 1L 分析用試薬	3,200	<b>3,300</b>
1711	4-2913-41	シクロヘキサン 3L 分析用試薬	8,300	<b>8,500</b>
1711	4-2913-42	1, 2-ジクロロエタンEDC1L 試薬	6,250	<b>6,350</b>
1711	4-2913-43	1, 2-ジクロロエタンEDC3L 試薬	11,100	<b>11,300</b>
1711	4-2913-44	1, 2-ジクロロベンゼン1L 分析用試薬	3,900	<b>4,000</b>
1711	4-2913-45	ジクロロメタン塩化メチレン1L 試薬	3,800	<b>3,900</b>
1711	4-2913-46	ジクロロメタン塩化メチレン3L 試薬	9,100	<b>9,300</b>
1711	4-2913-47	ジスプロシウム標準液1000mg/L10	2,600	<b>2,700</b>
1711	4-2913-48	四ほう酸ナトリウム十水和物ほう酸ナトリウ	5,850	<b>5,950</b>
1711	4-2913-50	ジメチルスルホキシドDMSO1L 試薬	4,100	<b>4,200</b>
1711	4-2913-51	ジメチルスルホキシドDMSO3L 試薬	9,900	<b>10,100</b>
1711	4-2913-52	N, N-ジメチルホルムアミドDMF1L	4,300	<b>4,400</b>
1711	4-2913-53	N, N-ジメチルホルムアミドDMF3L	10,600	<b>10,800</b>
1711	4-2913-54	蒸留水 1L 分析用試薬	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-55	蒸留水 3L 分析用試薬	2,800	<b>2,900</b>
1711	4-2913-56	ジルコニウム標準液1000mg/L100	1,900	<b>2,000</b>
1711	4-2913-57	水銀標準液1000mg/L100ml試薬	2,800	<b>2,900</b>
1711	4-2913-58	スカンジウム標準液1000mg/L100	2,900	<b>3,000</b>
1711	4-2913-59	すず標準液1000mg/L100ml試薬	2,900	<b>3,000</b>
1711	4-2913-60	ストロンチウム標準液1000mg/L10	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-61	セシウム標準液1000mg/L100ml	1,900	<b>2,000</b>
1711	4-2913-62	セリウム標準液1000mg/L100ml	1,900	<b>2,000</b>
1711	4-2913-63	セレン標準液1000mg/L100ml	2,800	<b>2,900</b>
1711	4-2913-64	ソーダ石灰ソーダライム500g 分析用試	1,700	<b>1,800</b>
1711	4-2913-66	タリウム標準液1000mg/L100ml	3,900	<b>4,000</b>
1711	4-2913-67	タングステン標準液1000mg/L100	2,200	<b>2,300</b>
1711	4-2913-68	炭酸水素ナトリウム 100g 分析用試薬	1,900	<b>2,000</b>
1711	4-2913-69	炭酸ナトリウム炭酸ナトリウム無水100g	2,000	<b>2,100</b>
1711	4-2913-70	タンタル標準液1000mg/L100ml	3,900	<b>4,000</b>
1711	4-2913-71	チタン標準液1000mg/L100ml	1,600	<b>1,700</b>
1711	4-2913-72	中性りん酸塩pH標準液pH6. 86第2種	2,600	<b>2,800</b>
1711	4-2913-73	ツリウム標準液1000mg/L100ml	9,000	<b>9,100</b>
1711	4-2913-74	鉄標準液1000mg/L100ml 試薬	1,600	<b>1,700</b>
1711	4-2913-75	テトラヒドロフラン 1L 分析用試薬	6,400	<b>6,450</b>
1711	4-2913-76	テトラヒドロフラン 3L 分析用試薬	14,000	<b>14,200</b>
1711	4-2913-77	テルル標準液1000mg/L100ml	3,200	<b>3,300</b>
1711	4-2913-78	銅標準液1000mg/L100ml 試薬	1,600	<b>1,700</b>
1711	4-2913-80	イソオクタン 3L 分析用試薬	13,000	<b>13,200</b>
1711	4-2913-81	トルエン 1L 分析用試薬	4,100	<b>4,200</b>
1711	4-2913-82	トルエン 3L 分析用試薬	8,300	<b>8,500</b>
1711	4-2913-83	ナトリウム標準液1000mg/L100m	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-84	鉛標準液1000mg/L100ml試薬	1,600	<b>1,700</b>
1711	4-2913-85	ニオブ標準液1000mg/L100ml	3,500	<b>3,600</b>
1711	4-2913-86	ニシゅう酸三水素カリウム二水和物四しゅう	3,900	<b>4,000</b>
1711	4-2913-87	ニッケル標準液1000mg/L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2913-88	ネオジム標準液1000mg/L100ml	3,700	<b>3,800</b>
1711	4-2913-90	白金標準液1000mg/L100ml試薬	3,800	<b>3,900</b>
1711	4-2913-91	バナジウム標準液1000mg/L100m	3,500	<b>3,600</b>
1711	4-2913-92	パラジウム標準液1000mg/L100m	2,800	<b>2,900</b>
1711	4-2914-05	バリウム標準液1000mg/L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2914-06	ビスマス標準液1000mg/L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1711	4-2914-07	ひ素標準液1000mg/L100ml試薬	2,900	<b>3,000</b>
1712	4-2914-08	pH4. 01標準緩衝液25℃標準緩衝液p	1,450	<b>1,500</b>
1712	4-2914-09	pH6. 86標準緩衝液25℃標準緩衝液p	1,450	<b>1,500</b>
1712	4-2914-10	pH9. 18標準緩衝液25℃標準緩衝液p	1,450	<b>1,500</b>
1712	4-2914-11	フタル酸塩pH標準液pH4. 01第2種p	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-12	フタル酸水素カリウム100g 分析用試薬	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-13	tert-ブチルメチルエーテル1L 試薬	8,000	<b>8,100</b>
1712	4-2914-14	ブラセオジム標準液1000mg/L 試薬	2,800	<b>2,900</b>
1712	4-2914-15	イソプロピルアルコール 1L 分析用試薬	3,700	<b>3,750</b>
1712	4-2914-16	イソプロピルアルコール 3L 分析用試薬	8,800	<b>9,000</b>
1712	4-2914-17	ヘキサン 1L 分析用試薬	2,500	<b>2,600</b>
1712	4-2914-18	ヘキサン 3L 分析用試薬	5,900	<b>6,000</b>
1712	4-2914-19	ヘプタン 1L 分析用試薬	6,000	<b>6,100</b>
1712	4-2914-20	ヘプタン 3L 分析用試薬	14,000	<b>14,200</b>
1712	4-2914-21	ベリリウム標準液1000mg/L100m	2,100	<b>2,200</b>
1712	4-2914-22	ベンゼン 1L 分析用試薬	1,800	<b>1,900</b>
1712	4-2914-23	ベンゼン 3L 分析用試薬	5,200	<b>5,400</b>
1712	4-2914-24	ほう酸塩pH標準液pH9. 18第2種pH	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-25	ほう素標準液1000mg/L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-27	ホルミウム標準液1000mg/L100m	3,100	<b>3,200</b>
1712	4-2914-28	マグネシウム標準液1000mg/L100	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-29	マンガン標準液1000mg/L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-30	メタノールメチルアルコール1L 分析用試	2,800	<b>2,900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1712	4-2914-31	メタノールメチルアルコール3L 分析用試	5,000	<b>5,200</b>
1712	4-2914-33	モリブデン標準液1000mg/L10	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-35	ユロビウム標準液1000mg/L100	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-36	ランタン標準液1000mg/L100ml	2,200	<b>2,300</b>
1712	4-2914-37	リチウム標準液1000mg/L100ml	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-38	りん酸水素二ナトリウムりん酸水素二ナトリ	1,600	<b>1,700</b>
1712	4-2914-39	りん酸二水素カリウムりん酸一カリウム10	2,300	<b>2,400</b>
1712	4-2914-40	ルビジウム標準液1000mg/L100m	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-41	ロジウム標準液1000mg/L100ml	9,900	<b>10,000</b>
1712	4-2914-42	0. 1mol/L亜鉛溶液500ml 試薬	5,200	<b>5,300</b>
1712	4-2914-43	0. 05mol/L亜鉛溶液500ml試薬	5,200	<b>5,300</b>
1712	4-2914-44	0. 1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-45	0. 05mol/Lエチレンジアミン四酢酸	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-46	0. 025mol/Lエチレンジアミン四酢	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-47	0. 02mol/Lエチレンジアミン四酢酸	2,200	<b>2,300</b>
1712	4-2914-48	0. 01mol/Lエチレンジアミン四酢酸	2,200	<b>2,300</b>
1712	4-2914-49	1mol/L塩化ナトリウム溶液500ml	1,900	<b>2,000</b>
1712	4-2914-50	0. 1mol/L塩化ナトリウム溶液500	1,800	<b>1,900</b>
1712	4-2914-51	0. 05mol/L塩化ナトリウム溶液	2,300	<b>2,400</b>
1712	4-2914-52	0. 02mol/L塩化ナトリウム溶液	2,300	<b>2,400</b>
1712	4-2914-53	0. 01mol/L塩化ナトリウム溶液	2,300	<b>2,400</b>
1712	4-2914-54	0. 05mol/L塩化マグネシウム溶液	3,100	<b>3,200</b>
1712	4-2914-55	0. 01mol/L塩化マグネシウム溶液	3,100	<b>3,200</b>
1712	4-2914-56	6mol/L塩酸6N500ml分析用試薬	2,800	<b>2,900</b>
1712	4-2914-57	5mol/L塩酸5N500ml分析用試薬	2,700	<b>2,800</b>
1712	4-2914-58	2mol/L塩酸2N500ml分析用試薬	1,400	<b>1,500</b>
1712	4-2914-59	1mol/L塩酸1N500ml分析用試薬	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-60	0. 5mol/L塩酸N/2500ml試薬	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-61	0. 2mol/L塩酸N/5500ml試薬	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-62	0. 1mol/L塩酸N/10500ml	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-63	0. 05mol/L塩酸N/20500ml	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-64	0. 02mol/L塩酸N/50500ml	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-65	0. 01mol/L塩酸N/100500m	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2914-66	0. 2mol/L過マンガン酸カリウム溶液	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-67	0. 1mol/L過マンガン酸カリウム溶液	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-68	0. 04mol/L過マンガン酸カリウム溶	2,200	<b>2,300</b>
1712	4-2914-69	0. 02mol/L過マンガン酸カリウム溶	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-70	0. 005mol/L過マンガン酸カリウム	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-71	0. 002mol/L過マンガン酸カリウム	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-72	2mol/L酢酸2N500ml分析用試薬	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-73	1mol/L酢酸1N500ml分析用試薬	1,900	<b>2,000</b>
1712	4-2914-74	0. 1mol/L酢酸N/10500ml	1,900	<b>2,000</b>
1712	4-2914-75	0. 1mol/L酢酸亜鉛溶液500ml	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-76	0. 05mol/L酢酸亜鉛溶液500ml	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-77	0. 02mol/L酢酸亜鉛溶液500ml	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-78	0. 01mol/L酢酸亜鉛溶液500ml	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-79	0. 5mol/Lしゅう酸溶液1N500m	2,800	<b>2,900</b>
1712	4-2914-80	0. 05mol/Lしゅう酸溶液N/10	1,600	<b>1,700</b>
1712	4-2914-81	1/80mol/Lしゅう酸溶液N/40	2,200	<b>2,300</b>
1712	4-2914-82	0. 01mol/Lしゅう酸溶液N/50	1,900	<b>2,000</b>
1712	4-2914-83	0. 005mol/Lしゅう酸溶液N/10	2,200	<b>2,300</b>
1712	4-2914-84	0. 05mol/Lしゅう酸ナトリウム溶液	1,300	<b>1,400</b>
1712	4-2914-85	1/80mol/Lしゅう酸ナトリウム溶液	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-86	0. 005mol/Lしゅう酸ナトリウム溶	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-87	0. 05mol/L臭素溶液N/10500	2,300	<b>2,400</b>
1712	4-2914-88	1/60mol/L臭素酸カリウム溶液N/	2,500	<b>2,600</b>
1712	4-2914-89	6mol/L硝酸6N500ml分析用試薬	2,900	<b>3,000</b>
1712	4-2914-90	1mol/L硝酸1N500ml分析用試薬	1,500	<b>1,600</b>
1712	4-2914-91	0. 1mol/L硝酸N/10500ml	1,600	<b>1,700</b>
1712	4-2914-92	1mol/L硝酸銀溶液1N500ml試薬	19,000	<b>19,100</b>
1712	4-2914-93	0. 5mol/L硝酸銀溶液N/2500m	12,000	<b>12,100</b>
1712	4-2914-94	0. 2mol/L硝酸銀溶液N/5500m	6,500	<b>6,600</b>
1712	4-2914-95	0. 1mol/L硝酸銀溶液N/10500	3,900	<b>4,000</b>
1712	4-2914-96	0. 05mol/L硝酸銀溶液N/2050	3,700	<b>3,800</b>
1712	4-2914-97	0. 02mol/L硝酸銀溶液N/5050	2,600	<b>2,700</b>
1712	4-2914-98	0. 01mol/L硝酸銀溶液N/1005	2,000	<b>2,100</b>
1712	4-2914-99	0. 1mol/L硝酸二アンモニウムセリウ	5,000	<b>5,100</b>
1712	4-2915-01	0. 01mol/L硝酸ビスマス溶液500	5,500	<b>5,600</b>
1712	4-2915-02	1mol/L水酸化カリウム溶液1N500	2,300	<b>2,400</b>
1712	4-2915-03	0. 5mol/L水酸化カリウム溶液N/2	1,200	<b>1,300</b>
1712	4-2915-04	0. 1mol/L水酸化カリウム溶液N/1	1,100	<b>1,200</b>
1712	4-2915-05	0. 5mol/L水酸化カリウム溶液エタノ	3,100	<b>3,200</b>
1712	4-2915-06	0. 1mol/L水酸化カリウム溶液エタノ	3,300	<b>3,400</b>
1713	4-2915-07	0. 01mol/L水酸化カリウム溶液エタ	3,800	<b>3,900</b>
1713	4-2915-08	6mol/L水酸化ナトリウム溶液6N50	3,300	<b>3,400</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1713	4-2915-09	5mol/L水酸化ナトリウム溶液5N50	2,800	<b>2,900</b>
1713	4-2915-10	4mol/L水酸化ナトリウム溶液4N50	2,800	<b>2,900</b>
1713	4-2915-11	2mol/L水酸化ナトリウム溶液2N50	2,750	<b>2,850</b>
1713	4-2915-12	1mol/L水酸化ナトリウム溶液1N50	1,100	<b>1,200</b>
1713	4-2915-13	0. 5mol/L水酸化ナトリウム溶液N／	1,100	<b>1,200</b>
1713	4-2915-14	0. 2mol/L水酸化ナトリウム溶液N／	1,100	<b>1,200</b>
1713	4-2915-15	0. 1mol/L水酸化ナトリウム溶液N／	1,100	<b>1,200</b>
1713	4-2915-16	0. 05mol/L水酸化ナトリウム溶液N	1,200	<b>1,300</b>
1713	4-2915-17	0. 02mol/L水酸化ナトリウム溶液N	1,100	<b>1,200</b>
1713	4-2915-18	0. 01mol/L水酸化ナトリウム溶液N	1,100	<b>1,200</b>
1713	4-2915-19	0. 5mol/L炭酸ナトリウム溶液1N5	1,900	<b>2,000</b>
1713	4-2915-20	0. 05mol/L炭酸ナトリウム溶液N／	1,700	<b>1,800</b>
1713	4-2915-21	0. 1mol/Lチオシアン酸アンモニウム	1,900	<b>2,000</b>
1713	4-2915-22	0. 05mol/Lチオシアン酸アンモニウ	1,800	<b>1,900</b>
1713	4-2915-23	0. 02mol/Lチオシアン酸アンモニウ	2,000	<b>2,100</b>
1713	4-2915-24	1mol/Lチオシアン酸カリウム溶液1N	4,900	<b>5,000</b>
1713	4-2915-25	0. 1mol/Lチオシアン酸カリウム溶液	2,600	<b>2,700</b>
1713	4-2915-26	0. 05mol/Lチオシアン酸カリウム溶	2,600	<b>2,700</b>
1713	4-2915-27	1mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液1N5	1,400	<b>1,500</b>
1713	4-2915-28	0. 5mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液N	1,800	<b>1,900</b>
1713	4-2915-29	0. 2mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液N	1,800	<b>1,900</b>
1713	4-2915-30	0. 1mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液N	1,000	<b>1,100</b>
1713	4-2915-31	0. 05mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液	1,700	<b>1,800</b>
1713	4-2915-32	0. 025mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶	1,400	<b>1,500</b>
1713	4-2915-33	0. 02mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液	1,700	<b>1,800</b>
1713	4-2915-34	0. 01mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液	1,300	<b>1,400</b>
1713	4-2915-35	0. 005mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶	2,000	<b>2,100</b>
1713	4-2915-36	1/6mol/Lニクロム酸カリウム溶液1	4,500	<b>4,600</b>
1713	4-2915-37	1/24mol/Lニクロム酸カリウム溶液	4,400	<b>4,500</b>
1713	4-2915-38	1/30mol/Lニクロム酸カリウム溶液	4,400	<b>4,500</b>
1713	4-2915-39	1/60mol/Lニクロム酸カリウム溶液	3,300	<b>3,400</b>
1713	4-2915-40	1/240mol/Lニクロム酸カリウム溶	3,400	<b>3,500</b>
1713	4-2915-41	1/60mol/Lニクロム酸ナトリウム溶	4,400	<b>4,500</b>
1713	4-2915-42	0. 1mol/Lヘキサシアノ鉄Ⅲ酸カリウ	3,200	<b>3,300</b>
1713	4-2915-43	0. 05mol/Lヘキサシアノ鉄Ⅲ酸カリ	3,200	<b>3,300</b>
1713	4-2915-44	0. 5mol/Lよう素溶液1N500ml	5,300	<b>5,400</b>
1713	4-2915-45	0. 05mol/Lよう素溶液N/1050	2,600	<b>2,700</b>
1713	4-2915-46	0. 01mol/Lよう素溶液N/5050	3,100	<b>3,200</b>
1713	4-2915-47	0. 05mol/Lよう素酸カリウム溶液5	2,100	<b>2,200</b>
1713	4-2915-48	3mol/L硫酸6N500ml分析用試薬	3,900	<b>4,000</b>
1713	4-2915-49	2. 5mol/L硫酸5N500ml 試薬	3,900	<b>4,000</b>
1713	4-2915-50	2mol/L硫酸4N500ml 分析用試	3,900	<b>4,000</b>
1713	4-2915-51	1mol/L硫酸2N500ml 分析用試	1,800	<b>1,900</b>
1713	4-2915-52	0. 5mol/L硫酸1N500ml 試薬	900	<b>1,000</b>
1713	4-2915-53	0. 25mol/L硫酸N/2500ml	1,300	<b>1,400</b>
1713	4-2915-54	0. 1mol/L硫酸N/5500ml試薬	1,300	<b>1,400</b>
1713	4-2915-55	0. 05mol/L硫酸N/10500ml	1,000	<b>1,100</b>
1713	4-2915-56	0. 025mol/L硫酸N/20500m	1,300	<b>1,400</b>
1713	4-2915-57	0. 01mol/L硫酸N/50500ml	1,300	<b>1,400</b>
1713	4-2915-58	0. 005mol/L硫酸N/100500	1,300	<b>1,400</b>
1713	4-2915-59	0. 1mol/L硫酸セリウムⅣN/10硫	4,000	<b>4,100</b>
1713	4-2915-60	0. 1mol/L硫酸四アンモニウムセリウ	5,200	<b>5,300</b>
1713	4-2915-61	0. 05mol/L硫酸四アンモニウムセリ	5,000	<b>5,100</b>
1713	4-2915-62	0. 01mol/L硫酸四アンモニウムセリ	5,000	<b>5,100</b>
1713	4-2914-01	パラフィン56～58℃500g分析用試薬	1,650	<b>1,750</b>
1713	4-2914-02	パラフィン58～60℃500g分析用試薬	1,650	<b>1,750</b>
1713	4-2914-03	パラフィン60～62℃500g分析用試薬	1,650	<b>1,750</b>
1713	4-2914-04	パラフィン62～64℃500g分析用試薬	1,750	<b>1,850</b>
1713	4-2914-26	テトラフルオロほう酸ナトリウムほうふつ化	3,300	<b>3,400</b>
1713	4-2914-32	綿実油 500g 分析用試薬	1,900	<b>2,000</b>
1713	4-2914-34	ヤシ油 500g 分析用試薬	1,900	<b>2,000</b>
1713	4-2913-16	オリーブ油 500ml 分析用試薬	2,000	<b>2,100</b>
1713	4-2913-24	グルコン酸ナトリウム500g 試薬	1,800	<b>1,900</b>
1713	4-2913-28	けい酸ナトリウム粉末500g 分析用試薬	1,000	<b>1,100</b>
1713	4-2913-36	次亜塩素酸ナトリウム溶液500g 試薬	850	<b>950</b>
1713	4-2913-37	次亜塩素酸ナトリウム溶液1kg 試薬	1,500	<b>1,600</b>
1713	4-2913-49	四ほう酸ナトリウム無水硝子ほう砂500g	1,500	<b>1,600</b>
1713	4-2913-65	大豆油 500g 分析用試薬	1,600	<b>1,700</b>
1713	4-2913-89	亜ジチオン酸ナトリウムハイドロサルファイ	1,400	<b>1,500</b>
1713	4-2913-93	パラフィン42～44℃500g分析用試薬	1,850	<b>1,950</b>
1713	4-2913-94	パラフィン44～46℃500g分析用試薬	1,900	<b>2,000</b>
1713	4-2913-95	パラフィン46～48℃500g分析用試薬	1,700	<b>1,800</b>
1713	4-2913-96	パラフィン48～50℃500g分析用試薬	1,700	<b>1,800</b>
1713	4-2913-97	パラフィン50～52℃500g分析用試薬	1,650	<b>1,750</b>
1713	4-2913-98	パラフィン52～54℃500g分析用試薬	1,650	<b>1,750</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1713	4-2913-99	パラフィン54～56℃500g分析用試薬	1,650	<b>1,750</b>
1715	89-7173-13	TDM-MD004 小動物用蛍光検出器	650,000	<b>680,000</b>
1715	89-4933-18	マウス/ラット用腎臓蛍光検出器 パッチS	52,000	<b>55,000</b>
1715	89-4933-19	マウス/ラット用腎臓蛍光検出器 パッチL	52,000	<b>55,000</b>
1715	89-5266-63	試薬 FTC-FS001	210,000	<b>225,000</b>
1730	3-9796-01	スーパースリム活栓瓶 9140004	7,700	<b>7,900</b>
1730	3-9796-02	スーパースリム活栓瓶 9140011	10,600	<b>10,900</b>
1730	3-9796-11	スーパースリム活栓瓶2本用スタンド	4,700	<b>4,800</b>
1730	3-9796-12	スーパースリム活栓瓶3本用スタンド	4,700	<b>4,800</b>
1730	2-7430-01	傾斜式スタンド 5TKS	28,500	<b>33,000</b>
1730	2-7430-02	傾斜式スタンド 10WKS	26,500	<b>30,500</b>
1730	2-7430-03	傾斜式スタンド 10TKS	34,500	<b>39,500</b>
1736	3-6985-03	細口角瓶 2500	1,070	<b>860</b>
1736	3-6986-03	細口角瓶 2500A	1,290	<b>1,100</b>
1739	1-4637-01	ポリ軟こう瓶 1000ml	100	<b>110</b>
1739	1-4637-02	ポリ軟こう瓶 200ml	150	<b>160</b>
1739	1-4637-03	ポリ軟こう瓶 300ml	160	<b>170</b>
1739	1-4637-04	ポリ軟こう瓶 500ml	220	<b>240</b>
1739	1-4637-05	ポリ軟こう瓶 1000ml	300	<b>330</b>
1739	1-4637-06	ポリ軟こう瓶 2000ml	690	<b>750</b>
1740	3-6491-01	保管容器 0404-1100 250個	8,000	<b>10,000</b>
1740	3-6491-02	保管容器 0408-1100 250個	11,500	<b>14,000</b>
1740	3-6491-03	保管容器 0409-1100 250個	9,400	<b>12,000</b>
1740	3-6491-04	保管容器 0416-1100 100個入	6,500	<b>8,000</b>
1740	3-6491-05	保管容器 0417-1100	6,300	<b>7,800</b>
1740	3-6491-06	保管容器 0432-1100	9,700	<b>12,000</b>
1740	3-6491-07	保管容器 0464-1100 50個	9,500	<b>11,500</b>
1740	3-6491-08	保管容器 0485-1100 50個	11,200	<b>14,000</b>
1740	3-6491-19	保管容器 0490-1100 25個	10,000	<b>13,000</b>
1744	1-4841-01	傾斜式ハンディーボトルスタンド 10SK	19,500	<b>22,500</b>
1744	1-4841-02	傾斜式ハンディーボトルスタンド 10WK	24,500	<b>28,400</b>
1744	1-4841-03	傾斜式ハンディーボトルスタンド 20SK	31,000	<b>35,700</b>
1744	1-4841-04	傾斜式ハンディーボトルスタンド 20WK	35,700	<b>41,000</b>
1745	3-7129-21	広口角瓶 100 3H1/X0. 3/S	180	<b>190</b>
1745	3-7129-22	広口角瓶 250 3H1/X0. 8/S	200	<b>210</b>
1745	3-7129-23	広口角瓶 500 3H1/X1. 5/S	350	<b>360</b>
1745	3-7129-24	広口角瓶 750 3H1/X2. 5/S	390	<b>400</b>
1745	3-7129-25	広口角瓶 1000 3H1/X2. 5/S	480	<b>490</b>
1745	3-7129-26	広口角瓶 1500 3H1/X4/S	580	<b>600</b>
1745	3-7129-27	広口角瓶 2500 3H1/X5/S	700	<b>720</b>
1745	3-7129-28	広口角瓶 4000 3H1/X5. 5/S	1,200	<b>1,900</b>
1745	3-7129-29	2000079206 広口角瓶100ml	180	<b>190</b>
1745	3-7129-30	2000079207 広口角瓶250ml	250	<b>260</b>
1745	3-7129-31	2000079209 広口角瓶500ml	350	<b>360</b>
1745	3-7129-32	2000079211広口角瓶1000ml	480	<b>490</b>
1745	3-7129-33	2000079212 広口角瓶	580	<b>600</b>
1745	3-7129-34	2000079213広口角瓶2500ml	750	<b>770</b>
1745	3-7129-11	広口角瓶 2000085102 開閉器具	2,000	<b>2,050</b>
1746	3-6981-12	細口角瓶250	175	<b>160</b>
1747	1-4638-01	角型瓶(フラット型)500	190	<b>200</b>
1747	1-4638-02	角型瓶(フラット型)1000	280	<b>300</b>
1747	1-4638-03	角型瓶(フラット型)2000	470	<b>510</b>
1747	1-4638-04	角型瓶(フラット型)4000	780	<b>850</b>
1749	3-6931-01	バキュームボトル 89217-522	5,900	<b>5,100</b>
1749	3-6931-02	バキュームボトル 89217-526	7,680	<b>6,700</b>
1749	3-6931-03	バキュームボトル 89217-524	7,390	<b>6,500</b>
1749	3-6931-04	バキュームボトル 89217-528	8,800	<b>7,700</b>
1749	3-6931-13	バキュームボトル 89217-540	10,100	<b>8,800</b>
1749	3-6931-15	バキュームボトル 89217-542	10,100	<b>8,800</b>
1749	3-6931-16	バキュームボトル 89217-548	6,570	<b>5,700</b>
1749	3-6931-17	バキュームボトル 89217-546	6,500	<b>5,700</b>
1750	2-7826-11	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド10WHS	22,000	<b>25,400</b>
1750	2-7826-12	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド10THS	31,500	<b>36,500</b>
1750	2-7826-13	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド20WHS	28,000	<b>32,000</b>
1750	2-7826-14	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド20THS	39,000	<b>44,800</b>
1757	3-8750-02	スタンド No. 20FC	26,000	<b>47,600</b>
1757	1-7285-03	廃液回収システムEF-4-83C-SYS	54,000	<b>50,000</b>
1761	5-034-01	ボトルカート 1型 長方形	32,500	<b>35,000</b>
1761	5-034-02	ボトルカート 2型 角型	32,500	<b>35,000</b>
1761	2-8074-01	振り子式ボリタンクサーバーPTS-20	26,000	<b>28,000</b>
1761	2-8074-02	ボリタンクサーバーPTS-20SUS	47,000	<b>51,000</b>
1764	1-7563-12	PFAボトルACPFA100-N	5,800	<b>6,000</b>
1764	1-7563-13	PFAボトルACPFA-250-N	6,900	<b>7,100</b>
1764	1-7563-14	PFAボトルACPFA-500-N	10,000	<b>10,500</b>
1764	1-7563-15	PFAボトルACPFA-1000-N	14,000	<b>14,500</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1764	1-7568-11	PFAボトルACPFA20-W	3,300	<b>3,500</b>
1764	1-7568-12	PFAボトルACPFA100-W	6,000	<b>6,500</b>
1764	1-7568-13	PFAボトルACPFA-250-W	7,200	<b>7,800</b>
1764	1-7568-14	PFAボトルACPFA-500-W	10,500	<b>11,000</b>
1764	1-7568-15	PFAボトルACPFA-1000-W	14,500	<b>15,000</b>
1774	1-7403-01	ポリカーボネート瓶 100ml広口	310	<b>330</b>
1774	1-7403-02	ポリカーボネート瓶 250ml広口	420	<b>490</b>
1774	1-7403-03	ポリカーボネート瓶 500ml広口	600	<b>660</b>
1774	1-7403-04	ポリカーボネート瓶 1000ml広口	920	<b>1,070</b>
1774	1-7403-07	ポリカーボネート瓶 2000ml広口	3,000	<b>3,300</b>
1774	1-7403-05	ポリカーボネート瓶 2000ml細口	2,800	<b>3,080</b>
1774	1-7403-06	ポリカーボネート瓶 5000ml細口	4,300	<b>4,600</b>
1776	3-8983-01	PC広口ボトル WPC0180B	470	<b>520</b>
1776	3-8983-02	PC広口ボトル WPC0300B	960	<b>1,100</b>
1776	3-8983-03	PC広口ボトル WPC0400B	1,200	<b>1,320</b>
1776	3-8983-04	PC広口ボトル WPC0500B	1,350	<b>1,480</b>
1776	3-8983-05	PC広口ボトル WPC1000B	1,650	<b>1,800</b>
1776	3-8983-06	PC広口ボトル WPC0180 12本	5,100	<b>5,600</b>
1776	3-8983-07	PC広口ボトル WPC0300 24本	21,000	<b>23,000</b>
1776	3-8983-08	PC広口ボトル WPC0400 12本	13,200	<b>14,500</b>
1776	3-8983-09	PC広口ボトル WPC0500 12本	15,000	<b>16,500</b>
1776	3-8983-10	PC広口ボトル WPC1000 12本	18,000	<b>19,800</b>
1776	3-8981-01	PCセラムバイアル RPC0005 百本	9,800	<b>10,800</b>
1776	3-8981-02	PCセラムバイアル RPC0010 百本	10,800	<b>11,900</b>
1777	3-9026-01	PETGセラムバイアル RGC0005S	8,500	<b>9,500</b>
1777	3-9026-02	PETGセラムバイアル RGC0010S	9,000	<b>10,000</b>
1789	2-9670-01	密閉容器7006-61-101	2,900	<b>3,450</b>
1789	2-9670-02	密閉容器7015-61-101	5,600	<b>6,650</b>
1789	2-9670-04	密閉容器6942-91-101	11,500	<b>13,500</b>
1790	1-7485-01	HDPE密閉タンク HD-13 白	2,600	<b>2,700</b>
1790	1-7485-02	HDPE密閉タンク HD-13 青	2,600	<b>2,700</b>
1790	1-4619-01	HDPE密閉タンク HD-20 白	2,850	<b>2,950</b>
1790	1-4619-02	HDPE密閉タンク HD-20 青	2,850	<b>2,950</b>
1791	2-9668-21	密閉容器4515-60-004(容器)	2,000	<b>2,500</b>
1791	2-9668-22	密閉容器4520-60-004(容器)	2,500	<b>3,000</b>
1791	2-9668-23	密閉容器4525-70-004(容器)	3,000	<b>3,650</b>
1791	2-9668-31	密閉容器4502-60-611(フタ)	1,500	<b>1,800</b>
1798	3-6871-31	ナチュラル細口瓶 10ml(本体のみ)	45	<b>50</b>
1798	3-6871-32	ナチュラル細口瓶 20ml(本体のみ)	55	<b>60</b>
1798	3-6871-33	ナチュラル細口瓶 30ml(本体のみ)	70	<b>75</b>
1798	3-6871-34	ナチュラル細口瓶 50ml(本体のみ)	70	<b>75</b>
1798	3-6871-35	ナチュラル細口瓶 100ml(本体のみ)	80	<b>85</b>
1798	3-6871-36	ナチュラル細口瓶 200ml(本体のみ)	150	<b>155</b>
1798	3-6871-37	ナチュラル細口瓶 250ml(本体のみ)	150	<b>155</b>
1798	3-6871-38	ナチュラル細口瓶 500ml(本体のみ)	210	<b>215</b>
1798	3-6871-39	ナチュラル細口瓶1000ml(本体のみ)	340	<b>350</b>
1798	4-1209-01	細口瓶10～30ml用フラットキャップ	23	<b>25</b>
1798	4-1209-02	細口瓶50～200ml用フラットキャップ	28	<b>30</b>
1798	4-1209-04	細口瓶1000ml用フラットキャップ	50	<b>55</b>
1798	4-1092-01	細口瓶ノズルキャップ100ml用	140	<b>145</b>
1798	4-1092-02	細口瓶ノズルキャップ200ml用	140	<b>145</b>
1798	4-1092-03	細口瓶ノズルキャップ250ml用	160	<b>165</b>
1798	4-1092-04	細口瓶ノズルキャップ500ml用	170	<b>175</b>
1798	4-1092-05	細口瓶ノズルキャップ1000ml用	170	<b>175</b>
1798	4-1092-09	細口瓶キャップド250-500ml用	60	<b>65</b>
1798	4-1092-10	細口瓶キャップド1000-2000ml用	60	<b>65</b>
1799	1-5919-01	逆さでも使える洗浄瓶 MK-BS型	620	<b>640</b>
1799	1-5920-01	逆さでも使える洗浄瓶 MK-広口型	640	<b>740</b>
1803	3-5289-01	洗浄瓶ラック100ml用ラック	3,700	<b>4,000</b>
1803	3-5289-02	洗浄瓶ラック250ml用ラック	3,900	<b>4,250</b>
1803	3-5289-03	洗浄瓶ラック500ml用ラック	4,200	<b>4,600</b>
1804	1-7404-01	ガス洗浄瓶 100ml	3,500	<b>3,550</b>
1804	6-129-01	ガス洗浄瓶 250 (PC)	4,500	<b>4,650</b>
1804	6-129-02	ガス洗浄瓶 500 (PC)	5,200	<b>5,350</b>
1804	6-129-03	ガス洗浄瓶 1000 (PC)	6,000	<b>6,300</b>
1804	1-7404-04	ガス洗浄瓶 広口タイプ 2000mL	8,000	<b>8,250</b>
1804	1-7404-02	ガス洗浄瓶(PC製) 2000ml	7,800	<b>8,050</b>
1804	1-7404-03	ガス洗浄瓶(PC製) 5000ml	9,300	<b>9,650</b>
1805	1-4730-01	ハンドラップ PH-200	1,290	<b>1,450</b>
1805	1-4730-02	ハンドラップ PH-500	1,420	<b>1,580</b>
1805	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	760	<b>880</b>
1805	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	840	<b>960</b>
1807	3-6881-06	微量定量点滴びん本体30 W242826	27,500	<b>25,000</b>
1807	3-6881-07	微量定量点滴びん本体60 W242827	31,400	<b>28,000</b>
1807	3-6881-08	微量定量点滴びん本体125W242829	47,100	<b>43,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1807	3-6882-01	点滴びんキャップ1N 24250101	4,800	<b>4,400</b>
1807	3-6882-02	点滴びん キャップ1P 242501	4,800	<b>4,400</b>
1807	3-6882-03	点滴びん キャップ1R 242502	4,800	<b>4,400</b>
1807	3-6882-04	点滴びん キャップ1B 242504	4,800	<b>4,400</b>
1807	3-6884-01	点滴びんキャップ30N 24252101	6,200	<b>5,600</b>
1807	3-6884-02	点滴びん キャップ30P 242521	6,200	<b>5,600</b>
1807	3-6884-03	点滴びん キャップ30R 242522	6,200	<b>5,600</b>
1807	3-6884-04	点滴びん キャップ30B 242524	6,200	<b>5,600</b>
1807	3-6885-01	微量定量点滴瓶チップ1N24240101	3,900	<b>3,600</b>
1807	3-6885-02	微量定量点滴瓶 チップ1P 242401	3,900	<b>3,600</b>
1807	3-6885-03	微量定量点滴瓶 チップ1R 242402	3,900	<b>3,600</b>
1807	3-6885-04	微量定量点滴瓶 チップ1B 242404	3,900	<b>3,600</b>
1812	3-9866-01	アイボルトNEO 100	520	<b>550</b>
1812	3-9866-02	アイボルトNEO 250	790	<b>830</b>
1812	3-9866-03	アイボルトNEO 500	990	<b>1,040</b>
1812	3-9866-04	アイボルトNEO 1000	1,400	<b>1,470</b>
1812	3-9866-05	アイボルトNEO 2000	3,000	<b>3,150</b>
1812	3-9866-06	アイボルトNEO 5000	12,500	<b>13,100</b>
1812	3-9866-07	アイボルトNEO 10000	20,500	<b>21,500</b>
1812	1-432-17	ネジロメディウム瓶 2070M/50	650	<b>710</b>
1812	1-432-11	ネジロメディウム瓶2070 M/100	860	<b>900</b>
1812	1-432-12	ネジロメディウム瓶2070 M/250	940	<b>980</b>
1812	1-432-13	ネジロメディウム瓶2070 M/500	1,300	<b>1,350</b>
1812	1-432-14	ネジロメディウム瓶2070 M/1000	1,600	<b>1,680</b>
1812	1-432-15	ネジロメディウム瓶2070 M/2000	3,600	<b>3,750</b>
1812	1-432-16	ネジロメディウム瓶2070 M/5000	14,700	<b>15,650</b>
1813	3-6004-01	広ロメディウム瓶 2080M/500	1,550	<b>1,670</b>
1813	3-6004-02	広ロメディウム瓶 2080M/1000	1,970	<b>2,110</b>
1813	3-6004-03	広ロメディウム瓶 2080M/2000	5,800	<b>6,050</b>
1813	3-6004-04	広ロメディウム瓶 2080M/5000	24,500	<b>26,500</b>
1813	3-6005-01	広ロメディウム瓶 2080M/H500	6,370	<b>6,900</b>
1813	3-6005-02	広ロメディウム瓶 2080M/H1000	7,280	<b>7,900</b>
1813	3-6005-03	広ロメディウム瓶 2080M/H2000	9,780	<b>10,600</b>
1813	3-6005-04	広ロメディウム瓶 2080M/H5000	44,300	<b>47,900</b>
1813	3-6006-01	ネジロメディウム瓶 2070H/100	2,000	<b>2,200</b>
1813	3-6006-02	ネジロメディウム瓶 2070H/250	2,300	<b>2,550</b>
1813	3-6006-03	ネジロメディウム瓶 2070H/500	3,700	<b>4,100</b>
1813	3-6006-04	ネジロメディウム瓶 2070H/1000	4,300	<b>4,750</b>
1813	3-6006-05	ネジロメディウム瓶 2070H/2000	8,800	<b>9,400</b>
1813	3-6006-06	ネジロメディウム瓶 2070H/5000	32,000	<b>35,000</b>
1813	3-6007-07	交換キャップ 2070 UPP32	280	<b>330</b>
1813	3-6007-08	交換キャップ 2070 KPP32	100	<b>120</b>
1813	3-6007-01	交換キャップ2070UPP/B	180	<b>195</b>
1813	3-6007-02	交換シールリング青2070KPP/B	100	<b>110</b>
1813	3-6007-03	交換キャップ2070UPP/R	780	<b>810</b>
1813	3-6007-04	交換シールリング赤2070KPP/R	250	<b>290</b>
1813	3-6007-05	メディウム瓶用交換キャップ2080UPP	780	<b>820</b>
1813	3-6007-06	メディウム瓶用シールリング2080KPP	100	<b>120</b>
1813	3-6007-11	メディウム瓶用ガasket200CD43	1,500	<b>1,680</b>
1814	1-8870-07	ねじロ瓶角型 017230-5002A	2,230	<b>2,440</b>
1814	1-8870-08	ねじロ瓶角型 017230-10002A	2,930	<b>3,140</b>
1814	1-8870-09	ねじロ瓶角型 017230-100A	1,250	<b>1,400</b>
1814	1-8870-10	ねじロ瓶角型 017230-250A	1,400	<b>1,550</b>
1814	1-8870-11	ねじロ瓶角型 017230-500A	1,750	<b>2,120</b>
1814	1-8870-12	ねじロ瓶角型 017230-1000A	2,400	<b>2,820</b>
1814	1-8870-15	ねじロ瓶角型白 017230-5001A	2,740	<b>2,950</b>
1814	1-8870-16	ねじロ瓶角型 017230-10001A	3,440	<b>3,650</b>
1815	2-7769-01	プレミアムボトル 017260-100A	5,360	<b>5,720</b>
1815	2-7769-02	プレミアムボトル 017260-250A	5,880	<b>5,960</b>
1815	2-7769-03	プレミアムボトル 017260-500A	6,300	<b>6,380</b>
1815	2-7769-04	プレミアムボトル017260-1000A	7,670	<b>7,750</b>
1815	2-7769-12	液切りリング 017260-452A	640	<b>700</b>
1815	2-8210-01	ねじロ瓶 017250-500A 青	3,640	<b>4,240</b>
1815	2-8210-02	ねじロ瓶 017250-1000A 青	4,080	<b>4,740</b>
1815	2-8210-03	ねじロ瓶 017250-2000 青	7,440	<b>8,440</b>
1815	2-8210-04	ねじロ瓶 017250-5000 青	29,340	<b>32,540</b>
1815	2-8210-05	ねじロ瓶 017250-10000 青	48,240	<b>52,240</b>
1815	2-8210-06	広口ねじロ瓶017250-20000	102,140	<b>110,940</b>
1815	1-2227-01	広口ねじロ瓶 017250-4500A	10,300	<b>11,360</b>
1815	1-2227-02	広口ねじロ瓶 017250-41000A	12,500	<b>13,560</b>
1815	1-2227-03	広口ねじロ瓶 017250-42000	15,500	<b>16,560</b>
1815	1-2227-04	広口ねじロ瓶 017250-45000	57,000	<b>57,560</b>
1817	3-5912-01	ねじロびん 017320-125A	3,750	<b>3,800</b>
1817	3-5912-02	ねじロびん 017320-250A	4,500	<b>4,550</b>
1821	3-8244-01	PTFEコネクタ 9207113	4,100	<b>3,900</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1821	3-8243-01	静電拡散PTFEコネクタ 6269568	4,800	<b>4,400</b>
1821	3-8242-01	PTFEコネクタ 9207113	6,980	<b>6,300</b>
1821	3-8241-01	静電拡散PTFEコネクタ 6266295	6,900	<b>6,300</b>
1821	3-8240-01	PTFEコネクタ 9207118	5,550	<b>5,000</b>
1821	3-8239-01	静電拡散PTFEコネクタ 6269569	5,900	<b>5,400</b>
1821	3-8238-01	PTFEコネクタ 6095021	15,200	<b>13,600</b>
1821	3-8237-01	静電拡散PTFEコネクタ 6289093	16,100	<b>14,500</b>
1821	3-8235-01	静電拡散PTFEコック 6288897	16,600	<b>15,600</b>
1821	3-8235-02	静電拡散PTFEコック 6288898	23,800	<b>23,000</b>
1821	3-8236-03	PTFEストップコック 9207159	28,300	<b>27,000</b>
1823	1-8400-01	試薬瓶細口(栓つき) 211651402	4,600	<b>4,200</b>
1823	1-8400-02	試薬瓶細口(栓つき) 211651702	4,100	<b>3,800</b>
1823	1-8400-03	試薬瓶細口(栓つき) 211652407	4,100	<b>3,800</b>
1823	4-5033-05	共通摺合わせ細口試薬瓶白色500ml	3,800	<b>4,200</b>
1823	4-5033-06	共通摺合わせ細口試薬瓶白色1000ml	6,500	<b>7,100</b>
1823	4-5031-01	共通摺合わせ広口試薬瓶白色30ml	2,400	<b>2,600</b>
1823	4-5031-02	共通摺合わせ広口試薬瓶白色60ml	1,900	<b>2,100</b>
1823	4-5031-03	共通摺合わせ広口試薬瓶白色120ml	2,300	<b>2,500</b>
1823	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	3,100	<b>3,350</b>
1823	4-5031-06	共通摺合わせ広口試薬瓶白色300ml	7,800	<b>8,450</b>
1823	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	2,500	<b>2,550</b>
1823	4-5032-03	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色120ml	3,800	<b>4,100</b>
1823	4-5032-05	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色500ml	6,000	<b>6,500</b>
1826	1-1371-01	耐圧ボトル 5555-23	23,500	<b>30,000</b>
1826	1-1371-02	耐圧ボトル 5555-25	35,200	<b>44,000</b>
1826	1-1371-03	耐圧ボトル 5555-33	38,900	<b>49,000</b>
1828	1-4984-01	広口ガラスボトル M-450 30本入	3,650	<b>4,000</b>
1828	1-4984-02	広口ガラスボトル M-730 20本入	3,900	<b>4,350</b>
1828	1-4984-03	広口ガラスボトル M-900 20本入	3,980	<b>4,400</b>
1837	3-6292-04	ミニバイアル W986298NG 12本	34,500	<b>31,000</b>
1837	3-6292-05	ミニバイアル W986297NG 12本	34,500	<b>31,000</b>
1837	3-6292-06	ミニバイアル W986290NG	30,000	<b>27,000</b>
1837	3-6292-11	ミニバイアル W240506 200個	5,200	<b>4,500</b>
1837	3-6292-14	ミニバイアル W240518 200個	14,800	<b>13,500</b>
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	16,400	<b>15,600</b>
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	16,400	<b>15,600</b>
1837	3-6290-02	遮光ミニバイアル W986354NG	48,200	<b>40,000</b>
1837	3-6290-03	遮光ミニバイアル W986356NG	50,300	<b>42,000</b>
1837	3-6290-04	遮光ミニバイアル W986359NG	54,300	<b>45,000</b>
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	16,400	<b>15,600</b>
1837	3-6292-16	ミニバイアル W240583A 100個	16,400	<b>15,600</b>
1841	3-9522-02	オートサンブラバイアル7615715千本	21,000	<b>20,000</b>
1842	3-9521-01	スナップバイアル 6073833 百本	1,700	<b>1,750</b>
1842	3-9521-02	スナップバイアル 6270176 百本	1,900	<b>1,950</b>
1842	3-9521-03	スナップバイアル 6270177 百本	1,900	<b>1,950</b>
1842	3-9521-04	スナップバイアル 4008255 百本	9,800	<b>10,100</b>
1842	3-9521-05	スナップバイアル 6267115 百本	2,500	<b>2,600</b>
1842	3-9521-11	バイアル瓶フタ4008261 百個	2,700	<b>2,800</b>
1842	3-9521-12	バイアル瓶フタ4001544 百個	3,600	<b>3,700</b>
1842	3-9521-13	バイアル瓶フタ6073555 百個	5,600	<b>5,800</b>
1843	2-3857-01	200μバイアルMS証明-30LVW百個	15,900	<b>16,200</b>
1843	2-3857-02	200μバイアルMS証明-36LVW百個	16,500	<b>16,800</b>
1843	2-3857-03	350μバイアルMS証明-31LVW百個	13,600	<b>13,900</b>
1843	2-3857-04	350μバイアルMS証明-37LVW百個	15,100	<b>15,400</b>
1843	2-3857-05	900μバイアルMS証明-32 百本	23,600	<b>24,000</b>
1843	2-3857-06	900μバイアルMS証明-38 百本	23,800	<b>24,200</b>
1843	2-3857-07	1mlバイアルMS証明-33TR 百本	24,100	<b>24,500</b>
1843	2-3857-08	1mlバイアルMS証明-39TR 百本	26,000	<b>26,400</b>
1843	2-3857-09	2mlバイアルMS証明-341W 百本	10,700	<b>10,900</b>
1843	2-3857-10	2mlバイアルMS証明-401W 百本	11,200	<b>11,400</b>
1843	2-3857-11	2mlバイアルMS証明-351W 百本	10,800	<b>11,000</b>
1843	2-3857-12	2mlバイアルMS証明-411W 百本	11,500	<b>11,700</b>
1843	2-3857-13	2mlバイアルMS証明-S34W 百本	11,500	<b>11,700</b>
1843	2-3857-14	2mlバイアルMS証明-S40W 百本	11,900	<b>12,100</b>
1843	2-3857-15	2mlバイアルMS証明-S35W 百本	11,800	<b>12,000</b>
1843	2-3857-16	2mlバイアルMS証明-S41W 百本	13,300	<b>13,500</b>
1846	3-6358-01	合成装置用バイアル瓶89079-406	177,200	<b>155,700</b>
1846	3-6358-02	合成装置用バイアル瓶89079-404	111,300	<b>100,400</b>
1847	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,150	<b>1,300</b>
1847	1-4613-01	ハンドラップ 500	1,300	<b>1,450</b>
1847	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	760	<b>880</b>
1847	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	840	<b>960</b>
1850	5-165-24	浅型長バット20型	1,200	<b>1,320</b>
1850	5-165-25	浅型長バット22型	1,350	<b>1,490</b>
1850	5-165-26	浅型長バット24型	1,500	<b>1,650</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1850	5-165-27	浅型長バット26型	1,650	<b>1,820</b>
1850	5-165-01	浅型長バット 28型	1,800	<b>1,980</b>
1850	5-165-02	浅型長バット 30型	2,080	<b>2,290</b>
1850	5-165-03	浅型長バット 33型	2,400	<b>2,640</b>
1850	5-165-04	浅型長バット 36型	2,700	<b>2,970</b>
1850	5-165-15	浅型長バット 40型	3,650	<b>4,020</b>
1850	5-165-16	浅型長バット 44型	4,460	<b>4,910</b>
1850	5-165-17	浅型長バット 48型	5,480	<b>6,030</b>
1850	5-165-18	浅型長バット 52型	6,500	<b>7,150</b>
1850	5-165-19	浅型長バット 56型	7,800	<b>8,580</b>
1850	5-164-20	深型長バット12型	920	<b>1,020</b>
1850	5-164-21	深型長バット14型	1,200	<b>1,320</b>
1850	5-164-22	深型長バット16型	1,340	<b>1,480</b>
1850	5-164-23	深型長バット18型	1,450	<b>1,600</b>
1850	5-164-24	深型長バット20型	1,650	<b>1,820</b>
1850	5-164-25	深型長バット22型	1,860	<b>2,050</b>
1850	5-164-26	深型長バット24型	2,200	<b>2,420</b>
1850	5-164-27	深型長バット26型	2,440	<b>2,690</b>
1850	5-164-01	深型長バット 28型	2,780	<b>3,060</b>
1850	5-164-02	深型長バット 30型	3,150	<b>3,470</b>
1850	5-164-03	深型長バット 33型	3,650	<b>4,020</b>
1850	5-164-04	深型長バット 36型	4,250	<b>4,680</b>
1850	5-164-15	深型長バット 40型	5,680	<b>6,140</b>
1850	5-164-16	深型長バット 44型	7,100	<b>7,810</b>
1850	5-164-17	深型長バット 48型	9,400	<b>9,900</b>
1850	5-164-18	深型長バット 52型	11,200	<b>11,880</b>
1850	5-164-19	深型長バット 56型	15,200	<b>15,730</b>
1850	5-166-10	ステン長バット蓋12型	630	<b>700</b>
1850	5-166-11	ステン長バット蓋14型	680	<b>750</b>
1850	5-166-12	ステン長バット蓋16型	740	<b>820</b>
1850	5-166-13	ステン長バット蓋18型	810	<b>900</b>
1850	5-166-14	ステン長バット蓋20型	880	<b>970</b>
1850	5-166-15	ステン長バット蓋22型	960	<b>1,060</b>
1850	5-166-16	ステン長バット蓋24型	1,050	<b>1,160</b>
1850	5-166-17	ステン長バット蓋26型	1,150	<b>1,270</b>
1850	5-166-01	ステン長バット蓋 28型	1,250	<b>1,380</b>
1850	5-166-02	ステン長バット蓋 30型	1,400	<b>1,540</b>
1850	5-166-03	ステン長バット蓋 33型	1,560	<b>1,720</b>
1850	5-166-04	ステン長バット蓋 36型	1,730	<b>1,910</b>
1850	5-166-05	ステン長バット蓋 40型	2,400	<b>2,640</b>
1850	5-166-06	ステン長バット蓋 44型	2,980	<b>3,280</b>
1850	5-166-07	ステン長バット蓋 48型	3,450	<b>3,740</b>
1850	5-166-08	ステン長バット蓋 52型	3,950	<b>4,180</b>
1850	5-166-09	ステン長バット蓋 56型	4,500	<b>4,840</b>
1854	1-2393-02	角バット021373	2,100	<b>2,250</b>
1854	1-2393-03	角バット021372	2,550	<b>2,650</b>
1854	1-2393-04	角バット021371	2,950	<b>3,050</b>
1854	1-2393-05	角バット021370	3,350	<b>3,450</b>
1854	1-2393-06	角バット021369	3,850	<b>4,000</b>
1854	1-2393-07	角バット021368	4,750	<b>4,950</b>
1854	1-2393-11	角バット用フタ 621726	950	<b>1,050</b>
1854	1-2393-12	角バット用フタ 621725	1,250	<b>1,450</b>
1854	1-2393-13	角バット用フタ 621724	1,350	<b>1,580</b>
1854	1-2393-14	角バット用フタ 621723	1,400	<b>1,630</b>
1854	1-2393-15	角バット用フタ 621722	1,700	<b>1,980</b>
1854	1-2393-16	角バット用フタ 621721	2,000	<b>2,350</b>
1854	1-2393-17	角バット用フタ 621720	2,600	<b>3,000</b>
1859	1-2739-01	ミニカゴ丸 130mm	600	<b>660</b>
1859	1-2739-02	ミニカゴ丸 150mm	720	<b>790</b>
1859	1-2739-03	ミニカゴ丸 170mm	820	<b>900</b>
1860	4-1006-01	角型目盛付ポット 10型 手なし	3,650	<b>4,020</b>
1860	4-1006-02	角型目盛付ポット 12型 手なし	4,400	<b>4,840</b>
1860	4-1006-03	角型目盛付ポット 14型 手なし	5,400	<b>5,940</b>
1860	4-1006-04	角型目盛付ポット 16型 手なし	6,260	<b>6,890</b>
1860	4-1006-05	角型目盛付ポット 18型 手なし	8,240	<b>9,070</b>
1860	4-1006-06	角型目盛付ポット 20型 手なし	9,520	<b>10,480</b>
1860	4-1006-07	角型目盛付ポット 22型 手付き	11,400	<b>12,540</b>
1860	4-1006-08	角型目盛付ポット 24型 手付き	13,400	<b>14,740</b>
1860	4-1006-09	角型目盛付ポット 26型 手付き	17,000	<b>18,700</b>
1860	4-1006-10	角型目盛付ポット 28型 手付き	19,200	<b>21,120</b>
1860	4-1006-11	角型目盛付ポット 30型 手付き	23,100	<b>25,410</b>
1860	4-1006-12	角型目盛付ポット 33型 手付き	27,500	<b>30,250</b>
1860	4-1006-13	角型目盛付ポット 36型 手付き	35,600	<b>39,160</b>
1862	4-5314-01	ステン保存容器 小 150cc	900	<b>940</b>
1862	4-5314-02	ステン保存容器 大 280cc	1,000	<b>1,080</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1862	4-5314-03	ステン保存容器 特大 450cc	2,300	<b>2,400</b>
1862	4-5314-04	ステン保存容器 特特大 570cc	2,660	<b>2,800</b>
1862	4-5314-05	ステン保存容器 浅 小 φ55×40	860	<b>900</b>
1862	4-5314-06	ステン保存容器 浅 中 φ55×55	900	<b>940</b>
1862	4-5314-07	ステン保存容器 浅 大 φ70×55	980	<b>1,060</b>
1862	4-5314-08	ステン保存容器80型 小	2,000	<b>2,260</b>
1862	4-5314-09	ステン保存容器80型 大	2,240	<b>2,520</b>
1862	4-5314-10	ステン保存容器80型 特大	2,400	<b>2,720</b>
1862	4-5314-11	ステン保存容器80型 特々大	2,800	<b>3,200</b>
1864	2-9363-01	ステンレスサンプルカップ#1	440	<b>470</b>
1864	2-9363-02	ステンレスサンプルカップ#2	470	<b>500</b>
1864	2-9363-03	ステンレスサンプルカップ#3	490	<b>520</b>
1864	2-9363-04	ステンレスサンプルカップ#4	470	<b>500</b>
1864	2-9363-05	ステンレスサンプルカップ#5	440	<b>470</b>
1864	2-9363-06	ステンレスサンプルカップ#6	500	<b>560</b>
1864	2-9363-07	ステンレスサンプルカップ#7	470	<b>530</b>
1864	2-9363-08	ステンレスサンプルカップ#11	630	<b>660</b>
1864	2-9363-09	ステンレスサンプルカップ特大	690	<b>720</b>
1865	3-8850-02	ステンレス角型容器 No. 4	2,100	<b>2,000</b>
1865	3-8850-08	ステンレス角型容器 No. 8	5,200	<b>4,300</b>
1865	3-8850-09	ステンレス角型容器 No. 9	5,200	<b>4,300</b>
1884	61-3218-51	KD050LSTS鋼製ドラム缶オープン	13,900	<b>16,750</b>
1884	61-3218-52	KD100LSTS鋼製ドラム缶オープン	20,200	<b>23,400</b>
1884	61-3218-53	KD200LSTS鋼製ドラム缶オープン	24,400	<b>29,200</b>
1884	61-3218-57	KD050BST鋼製ドラム缶オープン	13,900	<b>16,750</b>
1884	61-3218-58	KD100BST鋼製ドラム缶オープン	20,200	<b>23,400</b>
1884	61-3218-59	KD200BST鋼製ドラム缶オープン	24,300	<b>29,100</b>
1890	4-2879-01	A0021 アルミカップ20mL	1,300	<b>1,600</b>
1899	3-8505-01	折り畳みコンテナ黒 4314-766	1,500	<b>1,550</b>
1899	3-8505-02	折り畳みコンテナ白 4314-970	1,500	<b>1,550</b>
1909	3-6012-11	三角フラスコ 8023C/100	1,680	<b>1,870</b>
1909	3-6012-12	三角フラスコ 8023C/250	2,200	<b>2,400</b>
1909	3-6012-13	三角フラスコ 8023C/500	2,900	<b>3,200</b>
1909	3-6012-14	三角フラスコ 8023C/1000	3,800	<b>4,200</b>
1911	3-6128-01	極厚三角フラスコ 212171408	3,500	<b>2,800</b>
1911	3-6128-02	極厚三角フラスコ 212171708	3,300	<b>2,600</b>
1911	3-6128-03	極厚三角フラスコ 212172404	2,200	<b>2,000</b>
1911	3-6128-08	極厚三角フラスコ 212177308	40,500	<b>28,000</b>
1911	3-7119-11	キャップ無三角フラスコ218032402	6,800	<b>6,300</b>
1911	3-7119-02	キャップ無三角フラスコ218033604	6,200	<b>5,500</b>
1911	3-7119-03	キャップ無三角フラスコ218034403	7,000	<b>6,500</b>
1911	3-7119-06	三角フラスコ用PBTキャップ赤GL32	700	<b>650</b>
1912	1-1412-01	三角フラスコ 1460	280	<b>290</b>
1912	1-1412-02	三角フラスコ 1461	360	<b>370</b>
1912	1-1412-03	三角フラスコ 1462	410	<b>420</b>
1912	1-1412-04	三角フラスコ 1463	670	<b>690</b>
1912	1-1412-05	三角フラスコ 1464	1,130	<b>1,150</b>
1912	1-1412-06	三角フラスコ 1465	1,800	<b>1,850</b>
1913	2-1967-02	平底フラスコ 217112404	1,200	<b>1,100</b>
1913	2-1967-03	平底フラスコ 217113606	1,400	<b>1,200</b>
1914	3-7103-08	丸底フラスコ 217217109	26,000	<b>18,000</b>
1914	3-7103-10	丸底フラスコ 217217709	27,000	<b>22,000</b>
1914	3-7103-11	丸底フラスコ 2172186	36,700	<b>32,000</b>
1914	3-7103-12	丸底フラスコ 2172187	53,500	<b>45,000</b>
1914	3-7103-13	丸底フラスコ 2172191	54,500	<b>49,000</b>
1916	3-5911-01	平底なす形フラスコ15/2550mL	4,200	<b>5,300</b>
1916	3-5927-01	平底なす形フラスコ19/3850mL	4,600	<b>5,300</b>
1916	3-5928-01	平底なす形フラスコ24/4050mL	4,800	<b>5,300</b>
1916	3-5928-03	平底なす形フラスコ24/40200mL	5,500	<b>5,800</b>
1916	3-5929-03	平底なす形フラスコ29/42200mL	6,100	<b>6,400</b>
1916	3-5929-06	共通平底なす形フラスコ 29/42 1L	9,400	<b>9,800</b>
1916	3-5919-01	なす形フラスコ15/2510mL	5,700	<b>7,200</b>
1916	3-5919-02	なす形フラスコ15/2525mL	5,700	<b>7,200</b>
1916	3-5919-03	なす形フラスコ15/2550mL	6,000	<b>7,500</b>
1916	3-5919-04	なす形フラスコ15/25100mL	6,000	<b>7,400</b>
1916	3-5920-03	なす形フラスコ19/3850mL	6,000	<b>7,500</b>
1916	3-5920-04	なす形フラスコ19/38100mL	6,000	<b>7,400</b>
1916	3-5920-05	なす形フラスコ19/38200mL	6,000	<b>7,500</b>
1916	3-5920-06	なす形フラスコ19/38300mL	6,800	<b>8,500</b>
1916	3-5921-03	なす形フラスコ24/4050mL	6,000	<b>7,500</b>
1916	3-5921-04	なす形フラスコ24/40100mL	6,000	<b>7,400</b>
1916	3-5921-05	なす形フラスコ24/40200mL	6,000	<b>7,500</b>
1916	3-5921-06	なす形フラスコ24/40300mL	6,800	<b>8,500</b>
1916	3-5921-07	なす形フラスコ24/40500mL	7,800	<b>9,800</b>
1916	3-5921-08	すり合わせなす形フラスコ24/401L	8,700	<b>11,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1916	3-5922-03	なす形フラスコ29/4250mL	6,000	<b>7,500</b>
1916	3-5922-04	なす形フラスコ29/42100mL	6,000	<b>7,600</b>
1916	3-5922-05	なす形フラスコ29/42200mL	7,000	<b>8,800</b>
1916	3-5922-06	なす形フラスコ29/42300mL	7,000	<b>8,800</b>
1916	3-5922-07	なす形フラスコ29/42500mL	7,800	<b>9,800</b>
1916	3-5922-08	すり合わせなす形フラスコ29/421L	8,700	<b>11,000</b>
1919	1-7082-02	SPCなす形フラスコ0301201525	3,200	<b>4,000</b>
1919	1-7082-03	SPCなす形フラスコ0301201550	3,200	<b>3,900</b>
1919	1-7082-04	なす形フラスコ 030120-15100	3,300	<b>3,500</b>
1919	1-7083-02	SPCなす形フラスコ0301201925	3,200	<b>4,000</b>
1919	1-7083-03	SPCなす形フラスコ0301201950	3,300	<b>3,900</b>
1919	1-7083-04	なす形フラスコ 030120-19100	3,300	<b>3,500</b>
1919	1-7083-06	なす形フラスコ 030120-19300	4,600	<b>4,800</b>
1919	1-7084-01	SPCなす形フラスコ0301202450	3,300	<b>3,900</b>
1919	1-7084-02	なす形フラスコ 030120-24100	3,300	<b>3,500</b>
1919	1-7084-03	なす形フラスコ 030120-24300	4,600	<b>4,800</b>
1919	1-7084-05	なす形フラスコ 030120-24500	4,900	<b>5,000</b>
1919	1-7085-01	SPCなす形フラスコ0301202950	3,300	<b>3,900</b>
1919	1-7085-02	なす形フラスコ 030120-29100	4,600	<b>4,800</b>
1919	1-7085-03	なす形フラスコ 030120-29200	4,800	<b>5,000</b>
1919	1-7085-04	なす形フラスコ 030120-29300	4,800	<b>5,000</b>
1923	1-7804-01	セパラルフラスコ 005670-200	10,200	<b>10,700</b>
1923	1-7804-02	セパラルフラスコ 005670-500	10,400	<b>10,900</b>
1923	1-7804-03	セパラルフラスコ005660-1000	14,900	<b>15,600</b>
1923	1-7801-01	セパラルフラスコ005770-1000	18,000	<b>18,900</b>
1923	1-7803-01	セパラルフラスコ 005660-300	9,200	<b>9,600</b>
1923	1-7803-02	セパラルフラスコ 005660-500	10,000	<b>10,500</b>
1923	1-7803-03	セパラルフラスコ005660-1000	11,100	<b>11,800</b>
1923	1-7803-16	セパラルフラスコ 丸形 85mm 5L	39,000	<b>41,000</b>
1923	1-7800-01	セパラルフラスコ005760-1000	15,000	<b>15,800</b>
1923	1-7800-02	セパラルフラスコ005760-2000	23,800	<b>25,000</b>
1923	1-7806-02	セパラルカバー 005620-1	15,400	<b>16,200</b>
1923	1-7806-03	セパラルカバー 005630-1	19,800	<b>20,800</b>
1923	1-7806-04	セパラルカバー 005640-1	22,700	<b>24,500</b>
1923	5-5670-01	セパラル用クランプ 3個入	4,000	<b>4,670</b>
1927	3-8412-01	ヒ素試験器 本体セット063130-03	11,000	<b>13,000</b>
1942	1-7098-02	SPCトラップ球 030580-2915	13,500	<b>14,200</b>
1942	1-7098-03	SPCトラップ球 030580-2929	14,300	<b>15,000</b>
1944	4-1918-01	#15 バキュームトラップ8746-12	26,000	<b>32,000</b>
1944	4-1918-02	#15 バキュームトラップ8746-24	26,400	<b>32,500</b>
1944	4-1918-03	#15 バキュームトラップ8746-36	32,000	<b>39,800</b>
1944	4-1918-04	#15 バキュームトラップ8746-42	38,500	<b>47,500</b>
1948	1-7797-01	SPC分液ロート 031240-50	10,500	<b>11,000</b>
1948	1-7797-02	SPC分液ロート 031240-100	11,000	<b>11,500</b>
1948	1-7797-06	SPC分液ロート 031240-1000	26,000	<b>27,300</b>
1948	1-7797-07	SPC分液ロート 031240-2000	40,000	<b>42,000</b>
1948	1-7797-08	SPC分液ロート 031240-3000	52,000	<b>54,600</b>
1948	1-7798-01	SPC分液ロート 031230-50	10,500	<b>11,000</b>
1948	1-7798-02	SPC分液ロート 031230-100	11,000	<b>11,500</b>
1948	1-7798-03	SPC分液ロート 031230-200	11,500	<b>12,000</b>
1948	1-7798-05	SPC分液ロート 031230-500	13,500	<b>14,200</b>
1948	1-7798-08	SPC分液ロート 031230-3000	51,000	<b>53,500</b>
1950	3-6448-03	円筒分液ロート 2398/250	17,000	<b>16,000</b>
1950	3-6448-06	円筒分液ロート 2398/2000	30,000	<b>25,000</b>
1952	2-8623-04	濾過瓶 2420/15000	48,000	<b>43,000</b>
1953	6-126-01	ジャストフィッター 4個入	3,400	<b>3,800</b>
1953	1-4384-01	ガラスろ過器(円筒ロート形)11GP40	11,100	<b>11,640</b>
1953	1-4384-02	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP100	11,100	<b>11,640</b>
1953	1-4384-03	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP160	11,100	<b>11,640</b>
1953	1-4384-04	ガラスろ過器(円筒ロート)11GP250	11,100	<b>11,640</b>
1955	1-7073-01	SPC保存びん 017220-29100	6,000	<b>6,500</b>
1955	1-7073-02	SPC保存びん 017220-29250	6,200	<b>6,700</b>
1955	1-7073-03	SPC保存びん 017220-29500	6,800	<b>7,300</b>
1955	1-7073-04	SPC保存びん 017220-291	8,000	<b>8,500</b>
1958	2-9136-01	時計皿40 10個入	1,000	<b>1,100</b>
1958	2-9136-02	時計皿50 10個入	1,100	<b>1,200</b>
1958	2-9136-03	時計皿60 10個入	1,200	<b>1,300</b>
1958	2-9136-04	時計皿70 10個入	1,350	<b>1,450</b>
1958	2-9136-05	時計皿80 10個入	1,450	<b>1,600</b>
1958	2-9136-06	時計皿90 10個入	1,500	<b>1,600</b>
1958	2-9136-07	時計皿100 10個入	1,650	<b>1,800</b>
1958	2-9136-08	時計皿110 10個入	1,800	<b>2,000</b>
1958	2-9136-09	時計皿120 10個入	1,980	<b>2,100</b>
1958	2-9136-10	時計皿150 10個入	3,200	<b>3,500</b>
1958	2-9136-31	時計皿 180 10個	4,400	<b>4,800</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1958	2-9136-12	時計皿200 10個入	6,000	<b>6,500</b>
1958	2-9136-13	時計皿250 5個入	4,800	<b>5,200</b>
1958	2-9136-34	時計皿 280 5個	5,800	<b>6,200</b>
1958	3-6013-01	蒸発皿 179／10	1,200	<b>1,300</b>
1958	3-6013-02	蒸発皿 179／15	1,300	<b>1,400</b>
1958	3-6013-03	蒸発皿 179／45	1,600	<b>1,750</b>
1958	3-6013-04	蒸発皿 179／60	1,650	<b>1,800</b>
1958	3-6013-05	蒸発皿 179／90	1,900	<b>2,100</b>
1958	3-6013-06	蒸発皿 179／170	2,400	<b>2,650</b>
1958	3-6013-07	蒸発皿 179／320	2,900	<b>3,200</b>
1958	3-6013-08	蒸発皿 179／600	3,900	<b>4,300</b>
1961	6-759-01	ねじ口洗浄びんムエンケ式 500 シバタ	11,900	<b>13,400</b>
1961	6-759-02	ねじ口洗浄びんムエンケ式 1000シバタ	13,100	<b>14,300</b>
1961	6-758-01	ねじ口洗浄びんフィルター付 500シバタ	11,900	<b>13,400</b>
1961	6-758-02	ねじ口洗浄びんフィルター付1000シバタ	13,100	<b>14,300</b>
1962	3-6014-21	ねじ口ガス洗浄瓶 2451	6,800	<b>7,500</b>
1962	3-6016-01	ガス洗浄瓶 81S／100S1	18,000	<b>19,800</b>
1962	3-6016-02	ガス洗浄瓶 81S／100S2	18,000	<b>19,800</b>
1963	3-6015-01	ガス洗浄瓶 2450／100	9,800	<b>11,000</b>
1963	3-6015-02	ガス洗浄瓶 2450／250	11,800	<b>13,000</b>
1963	3-6015-03	ガス洗浄瓶 2450／500	14,800	<b>16,300</b>
1963	3-6015-04	ガス洗浄瓶 2450／1000	24,800	<b>27,300</b>
1967	3-6008-01	ガラス手付ピーカー 154／250	700	<b>740</b>
1967	3-6008-02	ガラス手付ピーカー 154／400	850	<b>890</b>
1967	3-6008-03	ガラス手付ピーカー 154／600	980	<b>1,050</b>
1967	3-6008-04	ガラス手付ピーカー 154／1000	1,400	<b>1,500</b>
1968	1-1757-01	保温・保冷ピーカー T250	20,000	<b>18,000</b>
1968	1-1757-02	保温・保冷ピーカー T600	25,300	<b>23,000</b>
1968	1-1757-03	保温・保冷ピーカー T2000	48,400	<b>43,500</b>
1968	1-2155-01	保温・保冷ピーカー T-GL250	25,100	<b>22,500</b>
1973	3-6339-01	PTFEピーカー 89026-150	19,900	<b>18,900</b>
1973	3-6339-02	PTFEピーカー 89026-152	24,600	<b>23,000</b>
1973	3-6339-03	PTFEピーカー 89026-154	26,300	<b>24,800</b>
1976	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	15	<b>16</b>
1976	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	19	<b>21</b>
1976	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	29	<b>32</b>
1976	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	38	<b>39</b>
1976	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	45	<b>49</b>
1976	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	78	<b>86</b>
1976	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	170	<b>183</b>
1976	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	11,700	<b>12,800</b>
1976	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	15,800	<b>17,200</b>
1976	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	23,300	<b>25,300</b>
1976	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,000	<b>16,500</b>
1976	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	9,700	<b>10,500</b>
1976	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	6,800	<b>7,500</b>
1976	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	15,700	<b>17,000</b>
1978	3-771-12	補修用PPカップ 600ml用ホルダー	1,600	<b>1,300</b>
1979	3-1465-01	ディスポカップブラックDCF-S	5,800	<b>6,300</b>
1979	3-1465-02	ディスポカップブラックDCF-M	7,000	<b>7,600</b>
1979	3-1465-03	ディスポカップブラックDCF-L	10,700	<b>11,500</b>
1982	3-771-04	小容量メスフラスコ 7930291	1,980	<b>1,680</b>
1984	3-6958-06	メスフラスコ樹脂栓付き 200	1,700	<b>1,500</b>
1984	3-8270-01	メスフラスコ樹脂栓付き 9276620	1,500	<b>1,350</b>
1984	3-8270-02	メスフラスコ樹脂栓付き 9276621	1,600	<b>1,450</b>
1984	3-8270-03	メスフラスコ樹脂栓付き 9276622	1,600	<b>1,450</b>
1984	3-8270-04	メスフラスコ樹脂栓付き 9276623	1,700	<b>1,550</b>
1984	3-8270-05	メスフラスコ樹脂栓付き 4008303	1,700	<b>1,550</b>
1984	3-8270-06	メスフラスコ樹脂栓付き 9276624	1,900	<b>1,750</b>
1984	3-8270-07	メスフラスコ樹脂栓付き 9276625	2,000	<b>1,800</b>
1984	3-8270-08	メスフラスコ樹脂栓付き 9276626	2,500	<b>2,250</b>
1984	3-8270-09	メスフラスコ樹脂栓付き 9276627	2,500	<b>2,250</b>
1984	3-8270-10	メスフラスコ樹脂栓付き 9276628	3,500	<b>3,300</b>
1984	3-8270-11	メスフラスコ樹脂栓付き 9276629	3,500	<b>3,300</b>
1984	3-8270-12	メスフラスコ樹脂栓付き 9276630	4,600	<b>4,350</b>
1988	3-7112-01	メスシリンダー 213960707	2,400	<b>2,200</b>
1988	3-7112-02	メスシリンダー 213960801	2,400	<b>2,200</b>
1992	3-8266-05	有栓メスシリンダー 9275076	8,000	<b>7,500</b>
1994	3-6113-01	PMPシリンダー CT0010P	520	<b>470</b>
1994	3-6113-02	PMPシリンダー CT0025P	650	<b>590</b>
1994	3-6113-03	PMPシリンダー CT0050P	790	<b>720</b>
1996	6-293-01	比色管台(アクリル製)H-5	7,000	<b>7,700</b>
1996	6-293-02	比色管台(アクリル製)H-10	7,900	<b>8,700</b>
1996	6-779-01	比色管立 SS25-10H	3,400	<b>3,700</b>
1996	6-779-02	比色管立 SS30-10H	4,250	<b>4,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1996	2-878-01	ビュレット16420100A 10mL	4,200	<b>4,980</b>
1996	2-878-02	ビュレット16420250A 25mL	4,560	<b>5,300</b>
1996	2-878-03	ビュレット16420500A 50mL	5,080	<b>5,500</b>
1996	2-879-01	ビュレット16420100FA 10mL	4,690	<b>4,980</b>
1996	2-879-02	ビュレット16420250FA 25mL	5,700	<b>6,500</b>
1996	2-879-03	ビュレット16420500FA 50mL	6,130	<b>6,980</b>
1999	6-265-01	自動ビュレットガラスねじ止 白10シバタ	34,200	<b>36,000</b>
1999	6-265-05	自動ビュレットPTFEコック白10シバタ	39,400	<b>41,000</b>
1999	6-266-01	自動ビュレットガラスねじ止 白25シバタ	37,900	<b>41,000</b>
1999	6-266-05	自動ビュレットPTFEコック白25シバタ	42,900	<b>44,300</b>
1999	6-267-01	自動ビュレットガラスねじ止 白50シバタ	40,800	<b>43,800</b>
1999	6-267-05	自動ビュレットPTFEコック白50シバタ	45,600	<b>47,000</b>
1999	3-6469-01	ビュレット挟み 1本掛	3,400	<b>2,900</b>
1999	3-6469-02	ビュレット挟み 2本掛	3,700	<b>3,200</b>
1999	1-8612-06	メスピベット中間目盛020010-2A	550	<b>570</b>
1999	1-8605-06	メスピベット中間目盛021040-2A	450	<b>550</b>
2000	6-277-07	メスピベット先端目盛 2ml	550	<b>570</b>
2000	6-277-09	メスピベット先端目盛 5ml	700	<b>730</b>
2000	6-277-10	メスピベット先端目盛 10ml	850	<b>880</b>
2000	1-8615-07	メスピベット先端 カスタムA 2	450	<b>470</b>
2000	1-8615-09	メスピベット先端 カスタムA 5	550	<b>580</b>
2000	1-8615-10	メスピベット先端 カスタムA 10	700	<b>730</b>
2002	2-877-01	メスピベット19100001A0. 1mL	620	<b>750</b>
2002	2-877-02	メスピベット19100002A0. 2mL	520	<b>420</b>
2002	2-877-03	メスピベット19100005A0. 5mL	380	<b>530</b>
2002	2-877-04	メスピベット19100010A 1mL	230	<b>330</b>
2002	2-877-05	メスピベット19100020A 2mL	240	<b>340</b>
2002	2-877-06	メスピベット19100050A 5mL	300	<b>370</b>
2002	2-877-07	メスピベット19100100A 10mL	330	<b>400</b>
2002	2-877-09	メスピベット19100200A 20mL	680	<b>790</b>
2002	2-877-10	メスピベット19100250A 25mL	1,050	<b>1,200</b>
2002	2-877-11	メスピベット19100500A 50mL	490	<b>650</b>
2002	1-8618-01	ビベット ロング020200-11A	450	<b>550</b>
2002	1-8621-01	ビベット ショート020200-12A	400	<b>500</b>
2004	1-2247-01	ビオラモディスポビベット1ml 500本	7,900	<b>8,700</b>
2004	1-2247-02	ビオラモディスポビベット2ml 500本	10,500	<b>11,500</b>
2004	1-2247-03	ビオラモディスポビベット5ml 200本	6,000	<b>6,600</b>
2004	1-2247-14	ビオラモディスポビベット 10ml	6,400	<b>7,000</b>
2004	1-2247-05	Vディスポビベット25ml 150本	8,800	<b>9,700</b>
2004	1-2247-06	ビオラモディスポビベット50ml 百本	10,500	<b>11,500</b>
2004	2-4131-01	Vディスポビベット1mlブラ包装600本	12,200	<b>13,400</b>
2004	2-4131-02	Vディスポビベット2mlブラ包装500本	12,800	<b>14,000</b>
2004	2-4131-03	Vディスポビベット5mlブラ包装200本	7,100	<b>7,800</b>
2004	2-4131-14	Vディスポビベット10mlブラ包装200本	7,400	<b>8,100</b>
2004	2-4131-05	Vディスポビベット25mlブラ装150本	10,500	<b>11,500</b>
2004	2-4131-06	Vディスポビベット50mlブラ包装90本	11,500	<b>12,600</b>
2004	2-4132-01	Vディスポビベット1ml 小分 600本	11,900	<b>13,100</b>
2004	2-4132-02	Vディスポビベット2ml 小分 500本	12,100	<b>13,300</b>
2004	2-4132-03	Vディスポビベット5ml 小分 200本	7,000	<b>7,700</b>
2004	2-4132-14	ビオラモディスポビベット10ml 小分け	7,600	<b>8,400</b>
2004	2-4132-05	Vディスポビベット25ml小分 150本	10,500	<b>11,500</b>
2004	2-4132-06	Vディスポビベット50ml小分 90本	12,000	<b>13,200</b>
2005	2-5237-11	ディスポビベットⅡ紙 ブラ1mL 千本	15,700	<b>17,270</b>
2005	2-5237-12	VディスポビベットⅡ紙 ブラ2mL 千本	19,800	<b>21,780</b>
2005	2-5237-03	VビベットⅡ 紙ブラ包装5mL 200本	5,700	<b>6,270</b>
2005	2-5237-04	VビベットⅡ 紙ブラ包装10mL 200本	6,100	<b>6,710</b>
2005	2-5237-05	VビベットⅡ 紙ブラ包装25mL 200本	11,000	<b>12,100</b>
2005	2-5237-06	ビオラモビベットⅡ紙 ブラ50mL 百本	10,000	<b>11,000</b>
2005	2-5238-11	ビオラモディスポビベットⅡブラ1mL 千本	19,200	<b>21,120</b>
2005	2-5238-12	ビオラモディスポビベットⅡブラ2mL 千本	24,300	<b>26,730</b>
2005	2-5238-03	ビオラモビベットⅡブラ 5mL 200本	6,600	<b>7,260</b>
2005	2-5238-04	ビオラモビベットⅡブラ10mL 200本	7,300	<b>8,030</b>
2005	2-5238-05	ビオラモビベットⅡブラ25mL 200本	13,200	<b>14,520</b>
2005	2-5238-06	ビオラモビベットⅡブラ 50mL 百本	12,000	<b>13,200</b>
2006	2-2062-03	ビベット 5ml 4487 200本	18,100	<b>18,700</b>
2006	2-2062-04	ビベット 10ml 4488 200本	19,200	<b>19,900</b>
2006	2-2062-05	ビベット 25ml 4489 200本	25,500	<b>26,400</b>
2006	2-2062-06	ビベット 50ml 4490 100本	34,000	<b>35,200</b>
2006	2-2062-07	ビベット 100ml 4491	84,900	<b>87,900</b>
2006	1-140-01	ビベット4010 1ml袋 千本	47,400	<b>49,100</b>
2006	1-140-02	ビベット4020 2ml袋 千本	53,600	<b>55,500</b>
2006	1-140-03	5ml滅菌ビベット4050 袋500本	39,700	<b>41,100</b>
2006	1-140-04	10ml滅菌ビベット4100 袋500本	42,200	<b>43,700</b>
2006	1-140-05	25ml滅菌ビベット4250 袋200本	22,200	<b>23,000</b>
2006	1-140-06	50ml滅菌ビベット4500 袋100本	29,700	<b>30,700</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2006	1-141-01	ビベット4011 1ml 個包装千本	53,600	<b>55,500</b>
2006	1-141-02	ビベット4021 2ml 個包装千本	58,700	<b>60,800</b>
2006	1-141-03	滅菌ビベット4051 個包200本	18,100	<b>18,700</b>
2006	1-141-04	滅菌ビベット4101 個包200本	19,200	<b>19,900</b>
2006	1-141-05	滅菌ビベット4251 個包200本	25,500	<b>26,400</b>
2006	1-141-06	滅菌ビベット4501 個包100本	34,000	<b>35,200</b>
2006	1-8429-02	ビベット 357506 1ml 千本	50,500	<b>52,300</b>
2006	1-8429-05	ビベット 357521 1ml 千本	53,600	<b>55,500</b>
2006	1-8429-24	ビベットアドバンテージ356521 千本	53,600	<b>55,500</b>
2006	1-8429-07	ビベット 357507 2ml 千本	53,600	<b>55,500</b>
2006	1-8429-08	ビベット 357508 2ml 千本	51,500	<b>53,300</b>
2006	1-8429-09	ビベット 357558 2ml 二百本	9,300	<b>9,600</b>
2006	1-8429-25	ビベットアドバンテージ356507 千本	53,600	<b>55,500</b>
2006	1-8429-10	ビベット 357501 5mL 二百本	10,300	<b>10,700</b>
2006	1-8429-11	ビベット 357529 5mL 五百本	41,200	<b>42,600</b>
2006	1-8429-12	ビベット 357535 5mL 二百本	18,500	<b>19,100</b>
2006	1-8429-26	ビベットADVTG356543 200本	18,500	<b>19,100</b>
2006	1-8429-13	ビベット 357530 10mL 五百本	43,800	<b>45,300</b>
2006	1-8429-15	ビベット 357551 10mL 二百本	18,500	<b>19,100</b>
2006	1-8429-17	ビベットADVTG356551 200本	18,500	<b>19,100</b>
2006	1-8429-16	ビベット 357515 25mL 二百本	23,700	<b>24,500</b>
2006	1-8429-17	ビベット 357525 25mL 二百本	26,800	<b>27,700</b>
2006	1-8429-28	ビベットADVTG356525 200本	26,800	<b>27,700</b>
2006	1-8429-18	ビベット 357535 25mL 二百本	26,800	<b>27,700</b>
2006	1-8429-29	ビベットADVTG356535 200本	26,800	<b>27,700</b>
2006	1-8429-21	ビベット 357550 50mL 百本	33,000	<b>34,200</b>
2006	1-8429-30	ビベットアドバンテージ356550 百本	33,000	<b>34,200</b>
2006	1-8429-22	ビベット 357524 3ml 千本	14,000	<b>14,500</b>
2006	1-8429-23	ビベット 357575 3mL 五百本	16,200	<b>16,800</b>
2008	6-279-03	ホールビベットスーパーグレード0. 5ml	900	<b>940</b>
2008	6-279-04	ホールビベット スーパーグレード1ml	550	<b>580</b>
2008	6-279-05	ホールビベット スーパーグレード2ml	550	<b>580</b>
2008	6-279-06	ホールビベットスーパーグレード2. 5ml	600	<b>630</b>
2008	6-279-07	ホールビベット スーパーグレード3ml	600	<b>630</b>
2008	6-279-08	ホールビベット スーパーグレード4ml	600	<b>630</b>
2008	6-279-09	ホールビベット スーパーグレード5ml	650	<b>680</b>
2008	6-279-10	ホールビベット スーパーグレード6ml	850	<b>890</b>
2008	6-279-11	ホールビベット スーパーグレード7ml	850	<b>890</b>
2008	6-279-12	ホールビベット スーパーグレード8ml	850	<b>890</b>
2008	6-279-13	ホールビベット スーパーグレード9ml	850	<b>890</b>
2008	6-279-14	ホールビベット スーパーグレード10ml	850	<b>890</b>
2008	6-279-15	ホールビベット スーパーグレード15ml	1,000	<b>1,040</b>
2008	6-279-16	ホールビベット スーパーグレード20ml	1,100	<b>1,160</b>
2008	6-279-17	ホールビベット スーパーグレード25ml	1,250	<b>1,320</b>
2008	6-279-18	ホールビベット スーパーグレード30ml	1,450	<b>1,520</b>
2008	6-279-20	ホールビベット スーパーグレード50ml	1,950	<b>2,060</b>
2008	6-279-22	ホールビベットスーパーグレード200ml	5,850	<b>5,900</b>
2008	1-8651-03	ホールビベット カスタムA 0. 5mL	750	<b>790</b>
2008	1-8651-04	ホールビベット カスタムA 1mL	450	<b>480</b>
2008	1-8651-05	ホールビベット カスタムA 2mL	450	<b>480</b>
2008	1-8651-09	ホールビベット カスタムA 5mL	550	<b>580</b>
2008	1-8651-14	ホールビベット カスタムA 10mL	700	<b>740</b>
2008	1-8651-16	ホールビベット カスタムA 20mL	900	<b>960</b>
2008	1-8651-17	ホールビベット カスタムA 25mL	1,000	<b>1,060</b>
2008	1-8651-20	ホールビベット カスタムA 50mL	1,650	<b>1,740</b>
2010	2-9137-07	ホールビベット15mL	540	<b>480</b>
2011	3-6651-01	ブラバスツールビベット P145-B	11,000	<b>11,500</b>
2011	3-6651-02	ブラバスツールビベット P145-S	6,500	<b>6,800</b>
2011	3-6651-03	ブラバスツールビベット P230-B	12,500	<b>13,500</b>
2011	3-6651-04	ブラバスツールビベット P230-S	8,000	<b>8,400</b>
2011	3-8264-01	バスツールビベット9411015 千本	5,900	<b>6,000</b>
2011	3-8264-02	バスツールビベット9411020 千本	6,900	<b>7,100</b>
2012	2-2045-01	バスツールビベット190000150 千本	7,900	<b>8,400</b>
2012	2-2045-03	バスツールビベット19000230 千本	8,300	<b>9,000</b>
2012	1-8625-01	駒込ビベット 020510-1A	320	<b>400</b>
2012	1-8625-02	駒込ビベット 020510-2A	340	<b>430</b>
2012	1-8625-03	駒込ビベット 020510-3A	410	<b>430</b>
2012	1-8625-04	駒込ビベット 020510-5A	500	<b>530</b>
2012	1-8625-05	駒込ビベット 020510-10A	650	<b>720</b>
2012	1-8625-06	駒込ビベット 020510-15A	2,400	<b>2,520</b>
2012	1-8625-07	駒込ビベット 020510-20A	2,400	<b>2,520</b>
2014	3-9182-01	ポリスポイト500入 9411039	9,400	<b>9,800</b>
2015	4-2049-01	P31208 0. 4ml滅菌ポリスポイト	6,300	<b>6,900</b>
2022	4-1915-01	8648-164 耐圧チューブ15ml	24,000	<b>29,000</b>
2022	4-1915-02	8648-167 耐圧チューブ60ml	30,000	<b>36,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2022	4-1915-03	8648-170 耐圧チューブ35ml	24,000	<b>29,000</b>
2022	4-1915-04	8648-172 耐圧チューブ120ml	30,000	<b>36,800</b>
2022	4-1915-05	8648-175 耐圧チューブ38ml	25,000	<b>29,500</b>
2022	4-1915-06	8648-177 耐圧チューブ140ml	31,000	<b>38,000</b>
2022	4-1915-07	8648-179 耐圧チューブ60ml	26,000	<b>31,000</b>
2022	4-1915-08	8648-181 耐圧チューブ210ml	32,000	<b>39,000</b>
2023	4-1916-01	8648-75 耐圧チューブ15ml	24,000	<b>29,800</b>
2023	4-1916-02	8648-76 耐圧チューブ60ml	30,000	<b>36,500</b>
2023	4-1916-03	8648-78 耐圧チューブ35ml	24,000	<b>29,800</b>
2023	4-1916-04	8648-79 耐圧チューブ120ml	30,000	<b>36,500</b>
2023	4-1916-05	8648-82 耐圧チューブ38ml	25,000	<b>29,800</b>
2023	4-1916-06	8648-83 耐圧チューブ140ml	31,000	<b>38,500</b>
2023	4-1916-07	8648-85 耐圧チューブ60ml	26,000	<b>31,500</b>
2023	4-1916-08	8648-86 耐圧チューブ210ml	32,000	<b>39,000</b>
2023	4-1914-01	#7 エーススレッドコネクタ502705	3,700	<b>4,500</b>
2023	4-1914-02	#11エーススレッドコネクタ764410	4,900	<b>6,000</b>
2023	4-1914-03	#15エーススレッドコネクタ764415	5,600	<b>7,000</b>
2023	4-1914-04	#18エーススレッドコネクタ764418	6,200	<b>7,800</b>
2023	4-1914-05	#25エーススレッドコネクタ764420	7,400	<b>9,000</b>
2023	4-1914-06	#36エーススレッドコネクタ764422	13,400	<b>16,800</b>
2023	4-1914-07	#50エーススレッドコネクタ764425	16,500	<b>20,000</b>
2023	4-1914-08	#80エーススレッドコネクタ764436	29,500	<b>36,500</b>
2023	4-1911-01	#7 プッシングコネクタ5029-35	4,200	<b>5,100</b>
2023	4-1911-02	#11プッシングコネクタ7506-23	11,200	<b>13,800</b>
2023	4-1911-03	#15プッシングコネクタ7506-27	11,500	<b>14,000</b>
2023	4-1911-04	#18プッシングコネクタ7506-29	14,000	<b>17,000</b>
2023	4-1911-05	#25プッシングコネクタ7506-31	15,800	<b>19,800</b>
2023	4-1911-06	#36プッシングコネクタ7506-33	30,500	<b>37,500</b>
2023	4-1911-07	#50プッシングコネクタ7506-35	34,500	<b>42,200</b>
2023	4-1911-08	#80プッシングコネクタ7506-39	54,000	<b>66,500</b>
2023	4-1909-01	#11 カップリング 5841-46	16,200	<b>20,000</b>
2023	4-1909-02	#15 カップリング 5841-48	17,200	<b>21,000</b>
2023	4-1909-03	#25 カップリング 5841-50	30,500	<b>37,500</b>
2023	4-1909-04	#50 カップリング 5841-52	63,000	<b>77,000</b>
2023	4-1908-01	15-11 カップリング 5843-47	17,000	<b>21,000</b>
2023	4-1908-02	25-15 カップリング 5843-49	22,500	<b>27,500</b>
2023	4-1908-03	50-25 カップリング 5843-51	61,000	<b>74,800</b>
2023	4-1913-01	#7 エーススレッドプラグ5846-44	6,600	<b>8,000</b>
2023	4-1913-02	#11エーススレッドプラグ5846-46	9,500	<b>12,000</b>
2023	4-1913-03	#15エーススレッドプラグ5846-48	11,400	<b>14,000</b>
2023	4-1913-04	#18エーススレッドプラグ5846-49	14,600	<b>18,000</b>
2023	4-1913-05	#25エーススレッドプラグ5846-50	17,600	<b>21,800</b>
2023	4-1913-06	#36エーススレッドプラグ5846-51	38,000	<b>46,500</b>
2023	4-1913-07	#50エーススレッドプラグ5846-52	48,000	<b>59,200</b>
2023	4-1913-08	#80エーススレッドプラグ5846-60	69,000	<b>85,000</b>
2023	4-1912-01	#7 Oリング 7855-707	4,150	<b>5,000</b>
2023	4-1912-04	#18 Oリング 7855-721	6,700	<b>8,500</b>
2023	4-1912-06	#36 Oリング 7855-772	6,200	<b>7,700</b>
2023	4-1912-08	#80 Oリング 7855-764	10,800	<b>13,400</b>
2023	4-1910-01	#7 Oリング 7855-704	4,000	<b>4,900</b>
2023	4-1910-02	#11 Oリング 7855-708	4,500	<b>5,500</b>
2023	4-1910-03	#15 Oリング 7855-716	5,500	<b>6,800</b>
2023	4-1910-04	#18 Oリング 7855-720	6,300	<b>7,700</b>
2023	4-1910-05	#25 Oリング 7855-734	5,650	<b>6,900</b>
2023	4-1910-06	#36 Oリング 7855-740	8,000	<b>9,900</b>
2023	4-1910-07	#50 Oリング 7855-744	5,900	<b>7,300</b>
2023	4-1910-08	#80 Oリング 7855-782	14,000	<b>17,200</b>
2024	1-1372-01	耐圧チューブ 8648-04	18,100	<b>23,000</b>
2024	1-1372-02	耐圧チューブ 8648-07	18,300	<b>23,500</b>
2024	1-1372-03	耐圧チューブ 8648-09	18,600	<b>23,800</b>
2026	4-2052-01	P10305 2. 5mlRIAバイアル	6,000	<b>6,600</b>
2026	4-2052-02	P10306 2. 5mlRIAバイアル	6,600	<b>7,300</b>
2026	4-2052-03	P10301 5mlRIAバイアル	6,300	<b>6,900</b>
2026	4-2052-04	P10303 5mlRIAバイアル	7,000	<b>7,700</b>
2026	4-2052-11	P10304 RIAバイアルキャップ	1,700	<b>1,900</b>
2026	4-2052-12	P10307 RIAバイアルキャップ	1,600	<b>1,800</b>
2026	1-8428-01	ラウンド丸底チューブ352003 五百本	38,600	<b>40,000</b>
2026	1-8428-03	5ml丸底チューブ352008 千本	14,200	<b>14,700</b>
2026	1-8428-04	5ml丸底チューブ352052 千本	35,200	<b>36,400</b>
2026	1-8428-05	5ml丸底チューブ352053 千本	43,300	<b>44,800</b>
2026	1-8428-06	ラウンド丸底チューブ352054 千本	50,400	<b>52,200</b>
2026	1-8428-07	ラウンド丸底チューブ352058 五百本	33,900	<b>35,100</b>
2026	1-8428-08	ラウンド丸底チューブ352063 五百本	37,500	<b>38,800</b>
2026	1-8428-09	ラウンド丸底チューブ352027 千本	92,400	<b>95,600</b>
2026	1-8428-10	ラウンド丸底チューブ352001 五百本	48,700	<b>50,400</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2026	1-8428-11	ラウンド丸底チューブ352006 五百本	54,500	<b>56,400</b>
2026	1-8428-12	ラウンド丸底チューブ352017 千本	45,700	<b>47,300</b>
2026	1-8428-13	ラウンド丸底チューブ352018 千本	50,400	<b>52,200</b>
2026	1-8428-14	ラウンド丸底チューブ352051 千本	65,700	<b>68,000</b>
2026	1-8428-15	ラウンド丸底チューブ352057 五百本	40,400	<b>41,800</b>
2026	1-8428-16	ラウンド丸底チューブ352059 五百本	44,500	<b>46,100</b>
2026	1-8428-17	ラウンド丸底チューブ352025 千本	98,300	<b>101,700</b>
2026	1-8428-18	ラウンド丸底チューブ352037 五百本	55,700	<b>57,600</b>
2026	1-8428-21	ラウンドチューブ 352032 二千個	32,900	<b>34,100</b>
2028	3-8982-01	PC培養試験管TPC13100 250本	19,800	<b>21,800</b>
2028	3-8982-02	PC培養試験管TPC15103 286本	25,800	<b>28,400</b>
2028	3-8982-03	PC培養試験管TPC16125 200本	24,000	<b>26,400</b>
2028	3-8982-04	PC培養試験管TPC20125 150本	20,000	<b>22,000</b>
2028	1-7094-01	共栓遠心沈殿管 030280-13106	4,400	<b>4,800</b>
2028	1-7094-02	共栓遠心沈殿管 030280-13107	4,600	<b>5,400</b>
2028	1-7095-01	共栓遠心沈殿管 030280-15106	4,400	<b>4,800</b>
2028	1-7095-02	共栓遠心沈殿管 030280-15107	4,600	<b>5,400</b>
2031	4-792-01	ビオラモ遠沈管 VIO-25B 200本	5,200	<b>5,600</b>
2031	1-3500-21	ビオラモ遠沈管ⅡVIO-15BN 四百本	8,400	<b>8,800</b>
2031	1-3500-22	ビオラモ遠沈管ⅡVIO-50BN 二百本	5,600	<b>5,900</b>
2031	1-3500-31	ビオラモ遠沈管ⅡVIO-15RN 四百本	12,000	<b>13,000</b>
2031	1-3500-32	V遠沈管ⅡVIO-50RN 144本	5,760	<b>6,000</b>
2032	2-5488-12	遠沈管 91051i 20個×4袋	5,900	<b>7,000</b>
2032	2-5488-13	遠沈管 91015i 40個×4袋	8,800	<b>9,900</b>
2032	2-4726-01	遠沈管 50ml C571-1 目盛り付	27,000	<b>31,500</b>
2032	2-4726-02	遠沈管 50ml C571-2 目盛り付	22,000	<b>24,500</b>
2033	4-2050-01	P10425 15ml遠沈管 500本入	24,500	<b>27,000</b>
2033	4-2050-02	P10426 50ml遠沈管 500本入	28,500	<b>31,400</b>
2033	4-2050-03	P10427 50ml遠沈管 450本入	30,700	<b>33,800</b>
2033	2-7743-01	遠沈管15ml3142-335 500本	24,000	<b>24,700</b>
2033	2-7743-02	遠沈管50ml3192-335 500本	29,000	<b>29,900</b>
2033	2-7743-03	遠沈管15ml3132-345 500本	22,000	<b>22,700</b>
2033	2-7743-04	遠沈管50ml3182-345 500本	24,000	<b>24,700</b>
2033	6-8630-01	遠沈管15mL 3141335 500本	24,000	<b>24,700</b>
2033	6-8630-02	遠沈管50mL 3191335 500本	29,000	<b>29,900</b>
2034	1-8427-01	コニカルチューブ 352095 500本	28,300	<b>29,300</b>
2034	1-8427-02	コニカルチューブ 352096 500本	29,400	<b>30,400</b>
2034	1-8427-03	コニカルチューブ 352196 500本	29,400	<b>30,400</b>
2034	1-8427-04	コニカルチューブ 352097 500本	29,400	<b>30,400</b>
2034	1-8427-05	コニカルチューブ 352099 500本	28,300	<b>29,300</b>
2034	1-8427-06	コニカルチューブ 352070 500本	36,100	<b>37,400</b>
2034	1-8427-09	コニカルチューブ 352098 500本	39,700	<b>41,100</b>
2034	1-8427-10	コニカルチューブ 352075 48本	18,800	<b>19,500</b>
2034	1-8427-11	コニカルチューブ 352076 48本	17,300	<b>17,900</b>
2034	1-8427-12	コニカルチューブ用クッション352090	6,930	<b>7,200</b>
2034	2-2060-01	遠沈管15ml 430053 500本	28,800	<b>29,800</b>
2034	2-2060-02	遠沈管 430055 500本	33,000	<b>34,200</b>
2034	2-2060-03	遠沈管 430304 500本	44,800	<b>46,400</b>
2034	2-2061-01	遠沈管 430790 500本入	37,100	<b>38,400</b>
2034	2-2061-02	遠沈管 430791 500本入	29,900	<b>30,900</b>
2034	2-2061-03	遠沈管 430828 500本入	41,200	<b>42,600</b>
2034	2-2061-04	遠沈管 430829 500本入	36,600	<b>37,900</b>
2034	2-2061-05	遠沈管 4558 300本入	24,700	<b>25,600</b>
2034	2-2061-11	遠沈管430921 500本	36,600	<b>37,900</b>
2036	3-5550-01	遠心チューブ 012. 108(ラウンド)	2,300	<b>1,800</b>
2036	3-5550-02	遠心チューブ 012. 113(ラウンド)	2,300	<b>1,800</b>
2036	3-5550-03	遠心チューブ 012. 118(ラウンド)	3,200	<b>2,500</b>
2036	3-5550-04	遠心チューブ 012. 150(ラウンド)	4,100	<b>3,200</b>
2036	3-5550-05	遠心チューブ 012. 180(ラウンド)	4,100	<b>3,200</b>
2036	3-5550-06	遠心チューブ012. 1108ラウンド	3,300	<b>2,700</b>
2036	3-5550-07	遠心チューブ012. 1118ラウンド	4,000	<b>3,200</b>
2036	3-5550-08	遠心チューブ012. 1150ラウンド	6,800	<b>5,500</b>
2036	3-5550-09	遠心チューブ 012. 213(コニカル)	2,300	<b>1,800</b>
2036	3-5550-10	遠心チューブ 012. 215(コニカル)	3,000	<b>2,300</b>
2036	3-5550-12	遠心チューブ012. 1213コニカル	3,300	<b>2,800</b>
2036	3-5550-13	遠心チューブ012. 1215コニカル	4,300	<b>3,400</b>
2036	3-5550-14	遠心チューブ012. 1245コニカル	6,600	<b>5,300</b>
2038	6-302-01	ステンレス製試験管立 SS12-50	2,200	<b>2,400</b>
2038	6-302-02	ステンレス製試験管立 SS12-100	3,500	<b>3,800</b>
2038	6-302-03	ステンレス製試験管立 SS13-50	2,280	<b>2,500</b>
2038	6-302-04	ステンレス製試験管立 SS15-30	2,000	<b>2,200</b>
2038	6-302-05	ステンレス製試験管立 SS15-50	2,350	<b>2,600</b>
2038	6-302-06	ステンレス製試験管立 SS15-100	3,500	<b>3,800</b>
2038	6-302-07	ステンレス製試験管立 SS16. 5-50	2,350	<b>2,600</b>
2038	6-302-08	ステンレス製試験管立 SS16. 5-72	3,350	<b>3,700</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2038	6-302-09	ステンレス製試験管立SS16. 5-100	3,850	<b>4,200</b>
2038	6-302-23	ステンレス製試験管立 SS18-25	1,950	<b>2,200</b>
2038	6-302-10	ステンレス製試験管立SS18-30	2,200	<b>2,400</b>
2038	6-302-11	ステンレス製試験管立 SS18-50	2,350	<b>2,600</b>
2038	6-302-12	ステンレス製試験管立 SS18-60	3,000	<b>3,300</b>
2038	6-302-13	ステンレス製試験管立 SS18-72	3,400	<b>3,700</b>
2038	6-302-14	ステンレス製試験管立SS18-100	3,850	<b>4,200</b>
2038	6-302-15	ステンレス製試験管立 SS21-50	2,750	<b>3,000</b>
2038	6-302-16	ステンレス製試験管立 SS21-72	3,500	<b>3,800</b>
2038	6-302-17	ステンレス製試験管立 SS24-50	3,100	<b>3,400</b>
2038	6-302-18	ステンレス製試験管立 SS24-72	3,950	<b>4,300</b>
2038	6-302-19	ステンレス製試験管立 SS30-10	2,250	<b>2,500</b>
2038	6-302-20	ステンレス製試験管立 SS30-20	2,900	<b>3,200</b>
2038	6-302-21	ステンレス製試験管立 SS30-50	4,450	<b>4,900</b>
2038	6-302-22	ステンレス製試験管立 SS35-12	2,800	<b>3,100</b>
2038	2-7863-01	折りたたみ式試験管立てOSS12-50	4,200	<b>4,500</b>
2038	2-7863-02	折りたたみ式試験管立てOSS15-50	4,200	<b>4,500</b>
2038	2-7863-03	折りたたみ式試験管立てOSS165-50	4,200	<b>4,500</b>
2038	2-7863-04	折りたたみ式試験管立てOSS18-50	4,200	<b>4,500</b>
2038	2-7863-05	折りたたみ式試験管立てOSS30-10	4,000	<b>4,300</b>
2038	2-7863-06	折りたたみ式試験管立てOSS40-10	4,000	<b>4,300</b>
2039	2-715-01	傾斜角可変スタンドφ20試験管用	7,900	<b>8,500</b>
2039	2-715-02	傾斜角可変スタンドφ30遠沈管用	8,900	<b>9,600</b>
2039	2-7915-01	傾斜型試験管立て KER30-10	2,500	<b>2,700</b>
2039	2-7915-02	傾斜スタンド KE-STAND	2,100	<b>2,300</b>
2039	3-5355-01	斜面培地作成用試験管傾斜台SSK-010	2,200	<b>2,400</b>
2042	3-9422-01	木製試験管立て 6本用	600	<b>900</b>
2042	3-9422-02	木製試験管立て 12本用	760	<b>1,100</b>
2043	1-8533-01	試験管ラック H1018 ブルー	1,850	<b>1,950</b>
2043	1-8533-02	試験管ラック H1018 オレンジ	1,850	<b>1,950</b>
2044	1-4311-01	マルチラック S600-16G 10個	34,000	<b>35,700</b>
2044	1-4311-03	マルチラック S600-30G 10個	34,000	<b>35,700</b>
2044	1-4311-04	マルチラック S600-30L 10個	34,000	<b>35,700</b>
2048	4-1405-01	SS28-8 25mL遠沈管用ラック	3,900	<b>4,200</b>
2048	4-1403-01	SS63-6 225mL遠沈管用ラック	4,900	<b>5,300</b>
2048	1-8535-01	遠沈管ラック H1013	1,000	<b>1,100</b>
2051	3-7117-01	ビフネルロート 213412207	12,900	<b>12,000</b>
2051	3-7117-02	ビフネルロート 213412807	16,700	<b>15,000</b>
2051	3-7117-03	ビフネルロート 213413409	27,800	<b>25,000</b>
2051	3-7117-04	ビフネルロート 213414405	28,600	<b>26,000</b>
2051	3-7117-05	ビフネルロート 213415401	42,200	<b>35,000</b>
2056	3-278-01	粉末ロート 80070-900	21,600	<b>20,500</b>
2056	3-278-02	粉末ロート 80070-886	28,000	<b>26,600</b>
2056	3-278-03	粉末ロート 80070-890	32,800	<b>31,000</b>
2060	1-2136-21	アルミロート 90	600	<b>710</b>
2060	1-2136-22	アルミロート 120	680	<b>870</b>
2060	1-2136-23	アルミロート 150	920	<b>1,040</b>
2060	1-2136-24	アルミロート 180	1,250	<b>1,370</b>
2062	2-7936-01	液体ろ過筒 ER-01 40メッシュ	3,800	<b>4,000</b>
2062	2-7936-03	液体ろ過筒 ER-03 80メッシュ	3,800	<b>4,000</b>
2062	2-7936-04	液体ろ過筒 ER-04 100メッシュ	3,800	<b>4,000</b>
2063	9-860-16	ラボランシリコン栓 NO-0 11入	270	<b>290</b>
2063	9-860-01	ラボランシリコン栓 NO-1 11入	280	<b>300</b>
2063	9-860-02	ラボランシリコン栓 NO-2 11入	420	<b>440</b>
2063	9-860-03	ラボランシリコン栓 NO-3 11入	480	<b>520</b>
2063	9-860-04	ラボランシリコン栓 NO-4 11入	630	<b>670</b>
2063	9-860-05	ラボランシリコン栓 NO-5 11入	670	<b>720</b>
2063	9-860-06	ラボランシリコン栓 NO-6 11入	810	<b>860</b>
2063	9-860-07	ラボランシリコン栓 NO-7 11入	950	<b>1,000</b>
2063	9-860-08	ラボランシリコン栓 NO-8 11入	1,350	<b>1,420</b>
2063	9-860-09	ラボランシリコン栓 NO-9 11入	1,590	<b>1,650</b>
2063	9-860-10	ラボランシリコン栓 NO-10 11入	1,670	<b>1,770</b>
2063	9-860-11	ラボランシリコン栓 NO-11 11入	1,780	<b>1,890</b>
2063	9-860-12	ラボランシリコン栓 NO-12 11入	2,540	<b>2,700</b>
2063	9-860-13	ラボランシリコン栓 NO-13 11入	3,000	<b>3,180</b>
2063	9-860-14	ラボランシリコン栓 NO-14 11入	3,650	<b>3,870</b>
2063	9-860-15	ラボランシリコン栓 NO-15 11入	4,100	<b>4,340</b>
2063	9-861-01	ラボラン赤ゴム栓 NO. 1 11入	230	<b>270</b>
2063	9-861-02	ラボラン赤ゴム栓 NO. 2 11入	240	<b>280</b>
2063	9-861-03	ラボラン赤ゴム栓 NO. 3 11入	280	<b>330</b>
2063	9-861-04	ラボラン赤ゴム栓 NO. 4 11入	330	<b>380</b>
2063	9-861-05	ラボラン赤ゴム栓 NO. 5 11入	400	<b>460</b>
2063	9-861-06	ラボラン赤ゴム栓 NO. 6 11入	440	<b>500</b>
2063	9-861-07	ラボラン赤ゴム栓 NO. 7 11入	510	<b>580</b>
2063	9-861-08	ラボラン赤ゴム栓 NO. 8 11入	670	<b>770</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2063	9-861-09	ラボラン赤ゴム栓 NO. 9 11入	810	<b>910</b>
2063	9-861-10	ラボラン赤ゴム栓 NO. 10 11入	1,010	<b>1,150</b>
2063	9-861-11	ラボラン赤ゴム栓 NO. 11 11入	1,150	<b>1,300</b>
2063	9-861-12	ラボラン赤ゴム栓 NO. 12 11入	1,370	<b>1,540</b>
2063	9-861-13	ラボラン赤ゴム栓 NO. 13 11入	1,500	<b>1,710</b>
2063	9-861-14	ラボラン赤ゴム栓 NO. 14 11入	2,010	<b>2,280</b>
2063	9-861-15	ラボラン赤ゴム栓 NO. 15 11入	2,090	<b>2,350</b>
2063	6-336-21	シリコン栓 0号 1個入	27	<b>29</b>
2063	6-336-01	シリコン栓 No. 1 1個入	28	<b>30</b>
2063	6-336-02	シリコン栓 No. 2 1個入	42	<b>44</b>
2063	6-336-03	シリコン栓 No. 3 1個入	48	<b>52</b>
2063	6-336-04	シリコン栓 No. 4 1個入	63	<b>67</b>
2063	6-336-05	シリコン栓 No. 5 1個入	67	<b>72</b>
2063	6-336-06	シリコン栓 No. 6 1個入	81	<b>86</b>
2063	6-336-07	シリコン栓 No. 7 1個入	95	<b>100</b>
2063	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	135	<b>142</b>
2063	6-336-09	シリコン栓 No. 9 1個入	159	<b>165</b>
2063	6-336-10	シリコン栓 No. 10 1個入	167	<b>177</b>
2063	6-336-11	シリコン栓 No. 11 1個入	178	<b>189</b>
2063	6-336-12	シリコン栓 No. 12 1個入	254	<b>270</b>
2063	6-336-13	シリコン栓 No. 13 1個入	300	<b>320</b>
2063	6-336-14	シリコン栓 No. 14 1個入	365	<b>390</b>
2063	6-336-15	シリコン栓 No. 15 1個入	410	<b>435</b>
2063	6-336-16	シリコン栓 No. 16 1個入	480	<b>510</b>
2063	6-336-17	シリコン栓 No. 17 1個入	615	<b>640</b>
2063	6-336-18	シリコン栓 No. 18 1個入	765	<b>810</b>
2063	6-336-19	シリコン栓 No. 19 1個入	940	<b>995</b>
2063	6-337-22	赤ゴム栓0号φ13×φ10×18 1個入	22	<b>23</b>
2063	6-337-01	赤ゴム栓 No. 1 1個入	23	<b>27</b>
2063	6-337-02	赤ゴム栓 No. 2 1個入	24	<b>28</b>
2063	6-337-03	赤ゴム栓 No. 3 1個入	28	<b>33</b>
2063	6-337-04	赤ゴム栓 No. 4 1個入	33	<b>38</b>
2063	6-337-05	赤ゴム栓 No. 5 1個入	40	<b>46</b>
2063	6-337-06	赤ゴム栓 No. 6 1個入	44	<b>50</b>
2063	6-337-07	赤ゴム栓 No. 7 1個入	51	<b>58</b>
2063	6-337-08	赤ゴム栓 No. 8 1個入	67	<b>77</b>
2063	6-337-09	赤ゴム栓 No. 9 1個入	81	<b>91</b>
2063	6-337-10	赤ゴム栓 No. 10 1個入	101	<b>115</b>
2063	6-337-11	赤ゴム栓 No. 11 1個入	115	<b>130</b>
2063	6-337-12	赤ゴム栓 No. 12 1個入	137	<b>155</b>
2063	6-337-13	赤ゴム栓 No. 13 1個入	150	<b>170</b>
2063	6-337-14	赤ゴム栓 No. 14 1個入	201	<b>230</b>
2063	6-337-15	赤ゴム栓 No. 15 1個入	209	<b>235</b>
2063	6-337-16	赤ゴム栓 No. 16 1個入	244	<b>275</b>
2063	6-337-17	赤ゴム栓 No. 17 1個入	263	<b>300</b>
2063	6-337-18	赤ゴム栓 No. 18 1個入	325	<b>370</b>
2063	6-337-19	赤ゴム栓 No. 19 1個入	482	<b>545</b>
2063	6-337-20	赤ゴム栓 No. 20 1個入	524	<b>590</b>
2063	1-7649-01	穴付き赤ゴム栓 8号 1個入	95	<b>105</b>
2063	1-7649-02	穴付き赤ゴム栓 9号 1個入	115	<b>130</b>
2063	1-7649-03	穴付き赤ゴム栓 10号 1個入	135	<b>155</b>
2063	1-7649-04	穴付き赤ゴム栓 11号 1個入	160	<b>180</b>
2063	1-7649-05	穴付き赤ゴム栓 12号 1個入	170	<b>190</b>
2063	1-7649-06	穴付き赤ゴム栓 13号 1個入	210	<b>240</b>
2063	1-7649-07	穴付き赤ゴム栓 14号 1個入	240	<b>270</b>
2063	1-7649-08	穴付き赤ゴム栓 15号 1個入	260	<b>295</b>
2063	1-7650-01	穴付きシリコン栓 8号 1個入	180	<b>190</b>
2063	1-7650-02	穴付きシリコン栓 9号 1個入	190	<b>200</b>
2063	1-7650-03	穴付きシリコン栓 10号 1個入	270	<b>290</b>
2063	1-7650-04	穴付きシリコン栓 11号 1個入	300	<b>320</b>
2063	1-7650-05	穴付きシリコン栓 12号 1個入	380	<b>400</b>
2063	1-7650-06	穴付きシリコン栓 13号 1個入	400	<b>425</b>
2063	1-7650-07	穴付きシリコン栓 14号 1個入	500	<b>530</b>
2063	1-7650-08	穴付きシリコン栓 15号 1個入	560	<b>590</b>
2064	4-390-01	穴付きゴム栓 8号	2,000	<b>2,120</b>
2064	4-390-02	穴付きゴム栓 9号	2,400	<b>2,550</b>
2064	4-390-03	穴付きゴム栓 10号	3,100	<b>3,280</b>
2064	4-390-04	穴付きゴム栓 11号	4,500	<b>4,770</b>
2064	4-390-05	穴付きゴム栓 12号	4,800	<b>5,080</b>
2064	4-390-06	穴付きゴム栓 13号	5,200	<b>5,500</b>
2064	4-390-07	穴付きゴム栓 14号	5,800	<b>6,150</b>
2064	4-390-08	穴付きゴム栓 15号	6,000	<b>6,360</b>
2065	3-8255-01	ディスボセルローズ栓9231210 千個	10,000	<b>10,300</b>
2065	3-8255-02	ディスボセルローズ栓9231211 千個	10,000	<b>10,300</b>
2065	3-8255-03	ディスボセルローズ栓9231212 千個	10,000	<b>10,300</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2065	3-8255-04	ディスボセルローズ栓9231214 千個	10,000	<b>10,300</b>
2065	3-8255-05	ディスボセルローズ栓9231216 千個	10,000	<b>10,300</b>
2065	3-8255-06	ディスボセルローズ栓 9231215	6,300	<b>6,500</b>
2065	3-8255-07	ディスボセルローズ栓 9231218	7,200	<b>7,400</b>
2065	3-8255-08	ディスボセルローズ栓 9231225	19,800	<b>20,400</b>
2065	3-8255-09	ディスボセルローズ栓 9231229	14,000	<b>14,400</b>
2065	3-8255-10	ディスボセルローズ栓9231232 百個	7,000	<b>7,200</b>
2065	3-8255-11	ディスボセルローズ栓9231237 百個	8,600	<b>8,900</b>
2065	3-8255-12	ディスボセルローズ栓9231238 百個	8,600	<b>8,900</b>
2065	3-8255-13	ディスボセルローズ栓9231240 百個	12,600	<b>13,000</b>
2065	3-8255-14	ディスボセルローズ栓9231245 75	13,500	<b>13,900</b>
2066	2-1194-06	コルクシートペーパー	640	<b>750</b>
2067	5-5388-01	コルクボーラー 並刃(3本組)	1,000	<b>1,800</b>
2067	5-5388-02	コルクボーラー 並刃(6本組)	1,800	<b>3,900</b>
2067	5-5388-03	コルクボーラー 並刃(12本組)	3,800	<b>7,800</b>
2067	5-5388-04	コルクボーラー 鋸刃(3本組)	1,080	<b>2,260</b>
2067	5-5388-05	コルクボーラー 鋸刃(6本組)	1,840	<b>4,930</b>
2067	5-5388-06	コルクボーラー 鋸刃(12本組)	3,900	<b>9,800</b>
2067	6-797-01	スピードコルクボーラー用ホルダー	3,300	<b>4,200</b>
2067	6-339-01	スピードコルクボーラー 6本組	3,500	<b>5,930</b>
2067	6-339-02	スピードコルクボーラー 12本組	5,300	<b>11,000</b>
2072	6-764-01	ビベツ用アダプター	3,700	<b>4,400</b>
2072	6-764-02	ビベツ用交換用ゴムアダプタ(赤)10個	5,000	<b>5,800</b>
2072	6-764-03	ビベツ用交換用ゴムアダプタ(青)10個	5,000	<b>5,800</b>
2072	6-764-04	ビベツ用交換用ゴムアダプタ(緑)10個	5,000	<b>5,800</b>
2079	1-7490-01	スタンド ST-U	13,400	<b>14,700</b>
2079	6-424-01	U型スタンド	17,000	<b>18,700</b>
2080	1-1617-01	三足スタンド(ステンレスシャフト) 大型	6,400	<b>7,200</b>
2080	1-1617-02	三足スタンド(ステンレスシャフト) 中型	4,700	<b>5,100</b>
2080	1-1617-03	三足スタンド(ステンレスシャフト) 小型	3,600	<b>4,100</b>
2080	1-1616-01	平台スタンド(ステンレスシャフト) 大型	6,300	<b>7,000</b>
2080	1-1616-02	平台スタンド(ステンレスシャフト) 中型	4,500	<b>5,000</b>
2080	1-1616-03	平台スタンド(ステンレスシャフト) 小型	3,600	<b>4,000</b>
2083	1-7496-11	両開クランプ CMF-100T	2,700	<b>3,000</b>
2083	1-7496-12	両開クランプ CMF-80T	2,600	<b>2,850</b>
2083	1-7496-13	両開クランプ CMF-50T	2,500	<b>2,750</b>
2083	1-7497-11	両開クランプ CML-100T	2,700	<b>3,000</b>
2083	1-7497-12	両開クランプ CML-80T	2,600	<b>2,850</b>
2083	1-7497-13	両開クランプ CML-50T	2,500	<b>2,750</b>
2083	1-7495-01	両開クランプ C-100	1,850	<b>2,100</b>
2083	1-7495-02	両開クランプ C-80	1,800	<b>2,050</b>
2083	1-7495-03	両開クランプ C-50	1,450	<b>1,650</b>
2084	2-9825-10	柄長・小 両開きクランプ	1,250	<b>1,330</b>
2084	2-9825-11	柄長・中 両開きクランプ	1,600	<b>1,680</b>
2084	2-9825-12	柄長・大 両開きクランプ	1,700	<b>1,790</b>
2089	6-420-01	カッタリングR-5	750	<b>790</b>
2089	6-420-02	カッタリングR-6	800	<b>840</b>
2089	6-420-03	カッタリングR-8	840	<b>910</b>
2089	6-420-04	カッタリングR-9	900	<b>960</b>
2089	6-420-05	カッタリングR-10	950	<b>1,030</b>
2089	6-420-06	カッタリングR-13	1,000	<b>1,120</b>
2089	6-420-07	カッタリングR-16	1,100	<b>1,320</b>
2090	1-7493-01	ムップ ML-13	470	<b>550</b>
2090	1-7493-04	ムップ MNR-16	1,290	<b>1,550</b>
2090	1-7493-05	ムップ MR-18	1,400	<b>1,600</b>
2090	1-9788-03	角型ムップ Tねじ	860	<b>960</b>
2093	1-4642-11	ラボラトリージャッキ150×150	9,300	<b>9,500</b>
2093	1-4642-12	ラボラトリージャッキ180×180	10,300	<b>10,500</b>
2093	1-4642-13	ラボラトリージャッキ200×200	11,000	<b>11,200</b>
2093	1-4642-14	80×80 ラボラトリージャッキ	7,300	<b>7,700</b>
2093	1-4642-15	100×100 ラボラトリージャッキ	7,500	<b>7,900</b>
2093	1-4642-16	300×300 ラボラトリージャッキ	42,000	<b>45,000</b>
2094	4-1988-01	EVA黒マット付き150 ラボジャッキ	10,800	<b>13,000</b>
2094	4-1988-02	EVA黒マット付き200 ラボジャッキ	13,000	<b>15,000</b>
2094	3-9478-01	シリコンマット付きラボジャッキ 150	11,600	<b>14,000</b>
2094	3-9478-02	シリコンマット付きラボジャッキ 200	13,800	<b>16,000</b>
2094	1-4641-11	コーティングラボジャッキ 150×150	11,800	<b>12,800</b>
2094	1-4641-12	コーティングラボジャッキ 180×180	13,400	<b>14,400</b>
2094	1-4641-13	コーティングラボジャッキ 200×200	14,400	<b>15,400</b>
2098	6-531-07	ステンレス製ピンセット 歯科直165mm	1,420	<b>1,560</b>
2098	6-531-08	ステンレス製ピンセット 歯科曲160mm	1,750	<b>1,930</b>
2098	6-531-18	115先曲 ステンレス製ピンセット	210	<b>230</b>
2098	6-531-19	125先曲 ステンレス製ピンセット	240	<b>260</b>
2098	6-531-20	180先曲 ステンレス製ピンセット	360	<b>380</b>
2098	6-531-21	210先曲 ステンレス製ピンセット	1,030	<b>1,040</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2098	6-531-22	240先曲 ステンレス製ピンセット	1,300	<b>1,310</b>
2098	6-531-23	300先曲 ステンレス製ピンセット	1,560	<b>1,600</b>
2098	6-531-24	AA125先曲 ステンレス製ピンセット	220	<b>240</b>
2098	6-531-25	AA150先曲 ステンレス製ピンセット	270	<b>280</b>
2098	6-531-26	150先曲 ステンレス製ピンセット	290	<b>310</b>
2099	3-6681-03	ステンレスピンセット 60SA	650	<b>700</b>
2099	3-6681-02	ステンレスピンセット 35SA	690	<b>730</b>
2099	3-6681-04	ステンレスピンセット 611SA	900	<b>960</b>
2099	3-6681-01	ステンレスピンセット 33SA	730	<b>750</b>
2103	1-6072-01	ピンセットハンガー PH-1	3,000	<b>3,200</b>
2103	1-6072-02	ピンセットハンガー PH-2	3,700	<b>4,000</b>
2103	5-1105-01	ピンセットケース(蓋付き) PC-1	11,000	<b>12,300</b>
2103	5-1104-01	ピンセットケース(蓋付き) PS-1	12,200	<b>13,600</b>
2103	5-1104-02	ピンセットケース(蓋付き) PS-2	11,000	<b>12,300</b>
2111	3-6154-01	シリコンヘラ クリーンヘラ 大 赤	5,500	<b>6,300</b>
2111	3-6154-02	シリコンヘラ クリーンヘラ 大 青	5,500	<b>6,300</b>
2111	3-6154-03	シリコンヘラ クリーンヘラ 大 緑	5,500	<b>6,300</b>
2111	5-5003-05	シリコンヘラクリーンヘラ大	5,500	<b>6,300</b>
2111	3-6155-01	シリコンヘラ クリーンヘラ L 赤	3,700	<b>4,500</b>
2111	3-6155-02	シリコンヘラ クリーンヘラ L 青	3,700	<b>4,500</b>
2111	3-6155-03	シリコンヘラ クリーンヘラ L 緑	3,700	<b>4,500</b>
2111	5-5003-04	シリコンヘラクリーンヘラ中	3,700	<b>4,500</b>
2111	3-6156-01	シリコンヘラ クリーンヘラ S 赤	3,200	<b>3,500</b>
2111	3-6156-02	シリコンヘラ クリーンヘラ S 青	3,200	<b>3,500</b>
2111	3-6156-03	シリコンヘラ クリーンヘラ S 緑	3,200	<b>3,500</b>
2111	3-6156-04	シリコンヘラ クリーンヘラ S 白	3,200	<b>3,500</b>
2112	3-6176-01	シリコンクリーンヘラ 特大L500型 白	7,000	<b>8,000</b>
2112	3-6176-02	シリコンクリーンヘラ 特大L500型 赤	7,000	<b>8,000</b>
2112	3-6176-03	シリコンクリーンヘラ 特大L500型 青	7,000	<b>8,000</b>
2112	6-528-06	軟膏ヘラ 10インチ 42×250	1,600	<b>1,750</b>
2112	6-528-07	軟膏ヘラ 8インチ 35×200	1,200	<b>1,320</b>
2112	6-528-08	軟膏ヘラ 7インチ 31×174	1,100	<b>1,200</b>
2112	6-528-01	軟コウヘラ 特大 30×152	1,000	<b>1,100</b>
2112	6-528-02	軟コウヘラ 大 28×138	850	<b>920</b>
2112	6-528-03	軟コウヘラ 中 26×126	800	<b>870</b>
2112	6-528-04	軟コウヘラ 小 25×113	650	<b>710</b>
2116	4-2037-01	14-375-250 滅菌スコップ	13,800	<b>14,700</b>
2116	4-2037-02	14-375-251 滅菌スコップ	20,200	<b>21,500</b>
2116	4-2037-03	14-375-252 滅菌スコップ	27,300	<b>29,000</b>
2116	1-4988-03	アルミスコップ中	900	<b>1,100</b>
2116	1-4988-04	アルミスコップ大	1,160	<b>1,450</b>
2117	6-515-01	粉末スコップ (SUS430) 特大	780	<b>1,220</b>
2117	6-515-02	粉末スコップ (SUS430) 大	410	<b>780</b>
2117	6-515-03	粉末スコップ (SUS430) 中	350	<b>680</b>
2117	6-515-04	粉末スコップ (SUS430) 小	310	<b>540</b>
2117	1-690-01	ステンレス製スコップ8835	3,300	<b>3,400</b>
2117	1-690-02	ステンレス製スコップ8836	3,800	<b>3,900</b>
2117	1-690-03	ステンレス製スコップ8837	4,000	<b>4,100</b>
2117	1-690-04	ステンレス製スコップ8838	6,300	<b>6,500</b>
2120	3-6895-01	ウルトラロングヘラ 600型 白	19,300	<b>21,100</b>
2120	3-6895-02	ウルトラロングヘラ 800型 白	21,000	<b>21,800</b>
2120	3-6895-03	ウルトラロングヘラ 1000型	19,200	<b>23,800</b>
2120	3-6895-04	ウルトラロングヘラ 1200型	24,500	<b>26,300</b>
2120	3-6895-05	ウルトラロングヘラ 1500型	27,500	<b>30,300</b>
2122	1-3215-01	試験管バサミ金属	170	<b>190</b>
2129	3-6481-01	ブンゼンバーナー フェニックスⅡ Eco	85,000	<b>89,000</b>
2129	3-6481-02	ブンゼンバーナーフェニックスⅡ Accu	128,000	<b>134,000</b>
2129	3-6481-11	CV360用アダプター	18,500	<b>19,400</b>
2129	3-6481-12	フットスイッチ	11,200	<b>11,700</b>
2130	1-1351-01	マイクロバーナー R-2001	7,800	<b>8,300</b>
2132	3-6779-01	セラミックガラス板用台 160角用台	4,200	<b>4,600</b>
2132	3-6779-02	セラミックガラス板用台 210角用台	4,800	<b>5,200</b>
2132	3-6779-03	セラミックガラス板用台 260角用台	5,500	<b>6,000</b>
2133	6-482-01	ガラスセラミック製保護板 150角	2,300	<b>2,500</b>
2133	6-482-02	ガラスセラミック製保護板 180角	3,000	<b>3,200</b>
2133	6-482-04	ガラスセラミック製 保護板150用台	4,100	<b>4,300</b>
2133	6-482-05	ガラスセラミック製 保護板180用台	4,400	<b>4,600</b>
2133	6-483-01	NEWガラスセラミック保護板 150角	2,300	<b>2,500</b>
2133	6-483-02	NEWガラスセラミック保護板 180角	3,000	<b>3,200</b>
2135	5-5716-01	フラスコホルダー 小(50～100ML)	3,800	<b>4,200</b>
2135	5-5716-02	フラスコホルダー中(200～300ML)	4,600	<b>5,100</b>
2135	5-5716-03	フラスコホルダー 大(500～1L)	7,800	<b>8,500</b>
2136	3-6799-01	ボトル傾斜スタンド 3本用	3,900	<b>4,200</b>
2136	3-6799-02	ボトル傾斜スタンド 5本用	4,800	<b>5,200</b>
2138	5-5705-01	ナイロン被覆アジャストロート架NR-01	3,100	<b>3,300</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2139	1-8784-01	アルミナ95るつぼ SQU-10025	2,300	<b>2,400</b>
2139	1-8784-02	アルミナ95るつぼ SQU-10035	3,100	<b>3,200</b>
2140	1-8782-13	アルミナ99るつぼフタ CRC-30	600	<b>630</b>
2140	1-8782-14	アルミナ99るつぼフタ CRC-50	720	<b>760</b>
2140	1-8782-15	アルミナ99るつぼフタ CRC-100	790	<b>830</b>
2140	1-8782-16	アルミナ99るつぼフタ CRC-150	900	<b>950</b>
2143	3-9996-01	PTFE製るつぼ 89026-074	12,500	<b>11,200</b>
2143	3-9996-02	PTFE製るつぼ 89026-072	23,000	<b>20,000</b>
2143	3-9996-03	PTFE製るつぼ 89026-076	13,200	<b>18,800</b>
2143	3-9996-04	PTFE製るつぼ 89026-070	13,800	<b>12,000</b>
2152	1-9802-01	PFAチューブ CFT10-20	5,800	<b>6,000</b>
2152	1-9802-02	PFAチューブ CFT10-30	6,600	<b>6,950</b>
2152	1-9802-03	PFAチューブ CFT10-40	8,300	<b>8,680</b>
2152	1-9802-04	PFAチューブ CFT10-50	9,200	<b>9,550</b>
2152	1-9802-05	PFAチューブ CFT10-60	12,700	<b>13,300</b>
2152	1-9802-06	PFAチューブ CFT10-70	14,200	<b>14,800</b>
2152	1-9802-07	PFAチューブ CFT10-80	15,200	<b>15,900</b>
2152	1-9802-08	PFAチューブ CFT10-100	17,600	<b>18,500</b>
2152	1-9802-11	PFAチューブ CFT05-10	2,100	<b>2,200</b>
2152	1-9802-12	PFAチューブ CFT05-20	2,700	<b>2,850</b>
2152	1-9802-13	PFAチューブ CFT05-30	3,100	<b>3,200</b>
2152	1-9802-14	PFAチューブ CFT05-40	4,000	<b>4,150</b>
2152	1-9802-15	PFAチューブ CFT05-50	5,800	<b>6,030</b>
2152	1-9802-16	PFAチューブ CFT05-60	6,200	<b>6,480</b>
2152	1-9802-17	PFAチューブ CFT05-70	7,400	<b>7,700</b>
2152	1-9802-18	PFAチューブ CFT05-80	7,800	<b>8,100</b>
2152	1-9802-19	PFAチューブ CFT05-90	8,200	<b>8,500</b>
2152	1-9802-20	PFAチューブ CFT05-100	8,900	<b>9,300</b>
2155	4-1773-01	1×2 ETFEチューブ	1,100	<b>1,160</b>
2155	4-1773-02	2×3 ETFEチューブ	1,800	<b>1,910</b>
2155	4-1773-03	3×4 ETFEチューブ	2,500	<b>2,640</b>
2155	4-1773-04	4×5 ETFEチューブ	2,700	<b>2,840</b>
2155	4-1773-05	5×6 ETFEチューブ	3,400	<b>3,590</b>
2155	4-1773-06	6×7 ETFEチューブ	4,600	<b>4,840</b>
2155	4-1773-07	7×8 ETFEチューブ	5,300	<b>5,570</b>
2155	4-1773-08	8×9 ETFEチューブ	6,000	<b>6,320</b>
2155	4-1773-09	9×10 ETFEチューブ	6,800	<b>7,150</b>
2155	4-1773-10	10×11 ETFEチューブ	7,500	<b>7,880</b>
2155	1-9333-05	導電性チューブ 6289384	11,500	<b>11,900</b>
2155	1-9333-06	導電性チューブ 6289385	11,000	<b>11,300</b>
2155	1-9333-07	導電性チューブ 6289386	17,000	<b>17,500</b>
2155	1-9333-08	導電性チューブ 6289387	15,000	<b>15,500</b>
2155	1-9333-01	導電PTFEチューブ S1827-40	26,000	<b>26,800</b>
2155	1-9333-09	導電性チューブ 6289388	29,000	<b>29,900</b>
2155	1-9333-02	導電PTFEチューブ S1827-50	42,000	<b>43,300</b>
2155	1-9333-03	導電PTFEチューブ S1827-60	50,800	<b>52,300</b>
2155	1-9333-04	導電PTFEチューブ S1827-64	68,000	<b>70,000</b>
2157	1-2894-01	トヨフッソホース FF-9-20	3,000	<b>3,180</b>
2157	1-2894-02	トヨフッソホース FF-12-20	4,160	<b>4,410</b>
2157	1-2894-03	トヨフッソホース FF-15-20	6,160	<b>6,530</b>
2157	1-2894-04	トヨフッソホース FF-19-20	8,240	<b>8,730</b>
2157	1-2894-05	トヨフッソホース FF-25-20	10,470	<b>11,100</b>
2157	1-2894-06	トヨフッソホース FF-32-20	15,070	<b>16,000</b>
2157	1-2894-07	トヨフッソホース FF-38-20	20,790	<b>22,000</b>
2157	1-2894-08	トヨフッソホース FF-50-10	27,720	<b>29,400</b>
2157	1-1717-01	トヨフッソEホース FFE-12-20	4,990	<b>5,280</b>
2157	1-1717-02	トヨフッソEホース FFE-15-20	7,390	<b>7,830</b>
2157	1-1717-03	トヨフッソEホース FFE-19-20	9,890	<b>10,500</b>
2157	1-1717-04	トヨフッソEホース FFE-25-20	12,600	<b>13,400</b>
2159	2-7775-01	FEP熱収縮チューブFST-040 十本	15,400	<b>16,200</b>
2159	2-7775-02	FEP熱収縮チューブFST-050 十本	16,600	<b>17,300</b>
2159	2-7775-03	FEP熱収縮チューブFST-060 十本	17,100	<b>17,900</b>
2159	2-7775-04	FEP熱収縮チューブFST-070 十本	19,200	<b>19,100</b>
2164	6-610-01	ビニールチューブホース 2x4	24	<b>28</b>
2164	6-610-02	ビニールチューブホース 3×5	30	<b>36</b>
2164	6-610-03	ビニールチューブホース 3×6	54	<b>64</b>
2164	6-610-04	ビニールチューブホース 4×6	38	<b>44</b>
2164	6-610-05	ビニールチューブホース 4×7	66	<b>76</b>
2164	6-610-06	ビニールチューブホース 4×8	96	<b>115</b>
2164	6-610-07	ビニールチューブホース 5×7	46	<b>54</b>
2164	6-610-08	ビニールチューブホース 5×8	70	<b>82</b>
2164	6-610-09	ビニールチューブホース 5×9	110	<b>130</b>
2164	6-610-10	ビニールチューブホース 6×8	54	<b>70</b>
2164	6-610-11	ビニールチューブホース 6×9	84	<b>100</b>
2164	6-610-12	ビニールチューブホース 6×10	120	<b>150</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2164	6-610-13	ビニールチューブホース 6×12	220	<b>260</b>
2164	6-610-14	ビニールチューブホース 7×9	62	<b>77</b>
2164	6-610-15	ビニールチューブホース 7×10	90	<b>115</b>
2164	6-610-16	ビニールチューブホース 7×11	130	<b>165</b>
2164	6-610-17	ビニールチューブホース 8×10	68	<b>85</b>
2164	6-610-18	ビニールチューブホース 8×11	110	<b>130</b>
2164	6-610-19	ビニールチューブホース 8×12	150	<b>175</b>
2164	6-610-23	ビニールチューブホース 9×12	110	<b>130</b>
2164	6-610-24	ビニールチューブホース 9×13	160	<b>190</b>
2164	6-610-25	ビニールチューブホース 9×15	400	<b>460</b>
2164	6-610-26	ビニールチューブホース 10×12	80	<b>92</b>
2164	6-610-27	ビニールチューブホース 10×13	130	<b>150</b>
2164	6-610-28	ビニールチューブホース 10×14	180	<b>220</b>
2164	6-610-33	ビニールチューブホース 12×16	200	<b>240</b>
2164	6-610-37	ビニールチューブホース 14×17	190	<b>220</b>
2164	6-610-45	ビニールチューブホース 18×21	220	<b>270</b>
2164	6-610-50	ビニールチューブホース 22×26	350	<b>410</b>
2164	6-610-57	ビニールチューブホース 30×36	800	<b>930</b>
2164	3-5094-01	サンテックブレードホース 6×11	160	<b>180</b>
2164	3-5094-02	サンテックブレードホース 8×13.5	220	<b>250</b>
2164	3-5094-03	サンテックブレードホース 9×15	280	<b>320</b>
2164	3-5094-04	サンテックブレードホース 10×16	330	<b>370</b>
2164	3-5094-05	サンテックブレードホース 12×18	350	<b>390</b>
2164	3-5094-06	サンテックブレードホース 15×22	460	<b>520</b>
2164	3-5094-07	サンテックブレードホース 19×26	570	<b>640</b>
2164	3-5094-08	サンテックブレードホース 25×33	790	<b>880</b>
2164	3-5094-09	サンテックブレードホース 32×41	1,280	<b>1,420</b>
2164	3-5094-10	サンテックブレードホース 38×48	1,960	<b>2,180</b>
2164	3-5094-11	サンテックブレードホース 50×62	2,590	<b>2,880</b>
2164	3-7644-01	サンスプリングホース SP-6	270	<b>310</b>
2164	3-7644-02	サンスプリングホース SP-8	380	<b>430</b>
2164	3-7644-03	サンスプリングホース SP-9	480	<b>540</b>
2164	3-7644-04	サンスプリングホース SP-12	560	<b>630</b>
2164	3-7644-05	サンスプリングホース SP-15	680	<b>760</b>
2164	3-7644-06	サンスプリングホース SP-19	810	<b>910</b>
2164	3-7644-07	サンスプリングホース SP-25	1,100	<b>1,250</b>
2164	3-7644-08	サンスプリングホース SP-32	1,700	<b>1,900</b>
2164	3-7644-09	サンスプリングホース SP-38	2,100	<b>2,350</b>
2164	3-7644-10	サンスプリングホース SP-50	3,900	<b>4,350</b>
2164	3-7644-11	サンスプリングホース SP-63	7,800	<b>8,700</b>
2164	3-7644-12	サンスプリングホース SP-75	9,500	<b>10,600</b>
2164	3-7645-01	耐油サンプレーホース TB-6	190	<b>220</b>
2164	3-7645-02	耐油サンプレーホース TB-8	260	<b>300</b>
2164	3-7645-03	耐油サンプレーホース TB-9	360	<b>410</b>
2164	3-7645-04	耐油サンプレーホース TB-12	390	<b>440</b>
2164	3-7645-05	耐油サンプレーホース TB-15	560	<b>630</b>
2164	3-7645-06	耐油サンプレーホース TB-19	700	<b>790</b>
2164	3-7645-07	耐油サンプレーホース TB-25	1,070	<b>1,190</b>
2164	3-7645-08	耐油サンプレーホース TB-32	1,410	<b>1,570</b>
2164	3-7645-09	耐油サンプレーホース TB-38	1,850	<b>2,060</b>
2164	3-7645-10	耐油サンプレーホース TB-50	3,050	<b>3,400</b>
2167	6-600-01	テトロンブレードホース 4×9	130	<b>160</b>
2167	6-600-02	テトロンブレードホース 6×11	170	<b>200</b>
2167	6-600-03	テトロンブレードホース 8×13.5	240	<b>280</b>
2167	6-600-04	テトロンブレードホース 9×15	290	<b>340</b>
2167	6-600-05	テトロンブレードホース 10×16	350	<b>410</b>
2167	6-600-06	テトロンブレードホース 12×18	350	<b>410</b>
2167	6-600-07	テトロンブレードホース 15×22	510	<b>590</b>
2167	6-600-08	テトロンブレードホース 19×26	600	<b>700</b>
2167	6-600-09	テトロンブレードホース 25×33	890	<b>1,030</b>
2167	6-600-10	テトロンブレードホース 32×41	1,370	<b>1,580</b>
2167	6-600-11	テトロンブレードホース 38×48	2,000	<b>2,310</b>
2167	6-600-12	テトロンブレードホース 50×62	2,800	<b>3,230</b>
2167	6-600-13	テトロンブレードホース 63×80	7,350	<b>8,460</b>
2167	1-2895-01	エコロンホースEC-6	340	<b>370</b>
2167	1-2895-02	エコロンホースEC-8	480	<b>520</b>
2167	1-2895-03	エコロンホースEC-9	490	<b>530</b>
2167	1-2895-04	エコロンホースEC-12	590	<b>640</b>
2167	1-2895-05	エコロンホースEC-15	870	<b>950</b>
2167	1-2895-06	エコロンホースEC-19	1,020	<b>1,110</b>
2167	1-2895-07	エコロンホースEC-25	1,540	<b>1,680</b>
2168	1-1718-01	トドロップホース HTD-9	1,140	<b>1,260</b>
2168	1-1718-02	トドロップホース HTD-12	1,210	<b>1,330</b>
2168	1-1718-03	トドロップホース HTD-15	1,580	<b>1,730</b>
2168	1-1718-04	トドロップホース HTD-19	1,900	<b>2,080</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2168	1-1718-05	トドロップホース HTD-25	2,750	<b>3,020</b>
2168	1-6426-01	エコチューブ 2×4 10m	970	<b>1,070</b>
2168	1-6426-02	エコチューブ 3×5 10m	1,200	<b>1,320</b>
2168	1-6426-03	エコチューブ 4×6 10m	1,430	<b>1,580</b>
2168	1-6426-04	エコチューブ 5×7 10m	1,730	<b>1,910</b>
2168	1-6426-05	エコチューブ 5×9 10m	3,570	<b>3,930</b>
2168	1-6426-06	エコチューブ 6×8.4 10m	2,300	<b>2,530</b>
2168	1-6426-07	エコチューブ 6×10 10m	4,140	<b>4,560</b>
2168	1-6426-08	エコチューブ 7×10 10m	3,340	<b>3,680</b>
2168	1-6426-09	エコチューブ 8×11.5 10m	4,370	<b>4,810</b>
2168	1-6426-10	エコチューブ 9×13 10m	5,520	<b>6,080</b>
2168	1-6426-11	エコチューブ 10×14.5 10m	6,900	<b>7,590</b>
2168	1-6426-12	エコチューブ 12×16 10m	7,200	<b>8,000</b>
2168	1-6426-13	エコチューブ 15×20 10m	10,800	<b>11,900</b>
2172	1-1721-01	トヨシリコンホース TSI-5	1,720	<b>1,860</b>
2172	1-1721-02	トヨシリコンホース TSI-6	2,000	<b>2,160</b>
2172	1-1721-03	トヨシリコンホース TSI-8	2,080	<b>2,250</b>
2172	1-1721-04	トヨシリコンホース TSI-9	2,090	<b>2,260</b>
2172	1-1721-05	トヨシリコンホース TSI-12	2,600	<b>2,810</b>
2172	1-1721-06	トヨシリコンホース TSI-15	3,460	<b>3,740</b>
2172	1-1721-07	トヨシリコンホース TSI-19	4,520	<b>4,880</b>
2172	1-1721-08	トヨシリコンホース TSI-25	6,290	<b>6,800</b>
2173	6-596-03	水道用ホースビニール製 15mm 10m	2,700	<b>3,110</b>
2173	6-596-04	水道用ホースビニール製 18mm 10m	3,600	<b>4,150</b>
2173	1-8451-01	クラウン真空エコホース 4.5×15	805	<b>890</b>
2173	1-8451-02	クラウン真空エコホース 6×12	575	<b>640</b>
2173	1-8451-03	クラウン真空エコホース 6×15	690	<b>760</b>
2173	1-8451-04	クラウン真空エコホース 6×18	1,035	<b>1,150</b>
2173	1-8451-05	クラウン真空エコホース 7.5×21	1,380	<b>1,700</b>
2173	1-8451-06	クラウン真空エコホース 9×24	1,495	<b>1,750</b>
2173	1-8451-07	クラウン真空エコホース 12×30	2,300	<b>2,600</b>
2173	1-8451-08	クラウン真空エコホース 15×36	3,220	<b>3,650</b>
2173	1-8451-09	クラウン真空エコホース 18×42	4,140	<b>4,850</b>
2173	1-8451-10	クラウン真空エコホース 25×50	5,750	<b>6,400</b>
2197	1-497-02	ワンタッチ管継手 ユニオンティー6	230	<b>250</b>
2197	1-497-03	ワンタッチ管継手 ユニオンティー8	270	<b>290</b>
2197	1-515-02	ワンタッチ管継手 ユニオンエルボ6	230	<b>250</b>
2197	1-516-02	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート6	230	<b>250</b>
2197	1-516-03	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート8	200	<b>210</b>
2199	2-9641-05	PMCD1002BSPT カップリング	1,400	<b>1,450</b>
2199	2-9641-06	PMCD1004BSPT カップリング	1,400	<b>1,450</b>
2199	2-9641-07	PMCD1601 超小型カップリング	2,000	<b>2,050</b>
2199	2-9641-08	PMCD1602 超小型カップリング	1,900	<b>1,950</b>
2199	2-9641-09	PMCD1603 超小型カップリング	1,900	<b>1,950</b>
2199	2-9641-10	PMCD1604 超小型カップリング	1,900	<b>1,950</b>
2199	2-9642-05	PMCD2402BSPT カップリング	1,400	<b>1,450</b>
2199	2-9642-06	PMCD2404BSPT カップリング	1,600	<b>1,650</b>
2199	2-9642-07	PMCD4201 超小型カップリング	2,100	<b>2,150</b>
2199	2-9642-08	PMCD4202 超小型カップリング	1,800	<b>1,850</b>
2199	2-9642-09	PMCD4203 超小型カップリング	1,900	<b>1,950</b>
2199	2-9642-10	PMCD4204 超小型カップリング	1,900	<b>1,950</b>
2205	3-5240-03	ステンレスボールバルブ V03304-04	3,300	<b>3,190</b>
2211	3-8301-01	グローブバルブ A-8A	1,980	<b>2,380</b>
2211	3-8301-02	グローブバルブ A-10A	2,060	<b>2,480</b>
2211	3-8301-03	グローブバルブ A-15A	2,150	<b>2,580</b>
2211	3-8301-04	グローブバルブ A-20A	2,470	<b>2,970</b>
2211	3-8301-05	グローブバルブ A-25A	3,580	<b>4,300</b>
2211	3-8301-06	グローブバルブ A-32A	5,520	<b>6,630</b>
2211	3-8301-07	グローブバルブ A-40A	7,980	<b>9,580</b>
2211	3-8301-08	グローブバルブ A-50A	11,500	<b>13,800</b>
2211	3-8301-09	グローブバルブ A-65A	28,100	<b>33,800</b>
2211	3-8301-10	グローブバルブ A-80A	37,300	<b>44,800</b>
2211	3-8301-11	グローブバルブ A-100A	82,100	<b>98,600</b>
2211	3-8302-01	グローブバルブ UCL-8A	6,420	<b>7,070</b>
2211	3-8302-02	グローブバルブ UCL-10A	6,600	<b>7,260</b>
2211	3-8302-03	グローブバルブ UCL-15A	6,690	<b>7,360</b>
2211	3-8302-04	グローブバルブ UCL-20A	8,400	<b>9,240</b>
2211	3-8302-05	グローブバルブ UCL-25A	11,700	<b>12,900</b>
2211	3-8302-06	グローブバルブ UCL-32A	17,100	<b>18,900</b>
2211	3-8302-07	グローブバルブ UCL-40A	22,000	<b>24,200</b>
2211	3-8302-08	グローブバルブ UCL-50A	28,600	<b>31,500</b>
2212	3-8357-01	ステンレスボールバルブ V03-02	3,100	<b>3,050</b>
2212	3-8357-02	ステンレスボールバルブ V03-03	3,200	<b>3,190</b>
2212	3-8357-03	ステンレスボールバルブ V03-04	4,100	<b>4,060</b>
2212	3-8357-04	ステンレスボールバルブ V03-06	4,700	<b>4,640</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2212	3-8357-05	ステンレスボールバルブ V03-08	6,000	<b>5,950</b>
2212	3-8357-06	ステンレスボールバルブ V03-10	8,200	<b>8,120</b>
2212	3-8357-07	ステンレスボールバルブ V03-12	10,600	<b>10,560</b>
2212	3-8357-08	ステンレスボールバルブ V03-16	14,500	<b>14,510</b>
2214	7-289-01	ニードルバルブ SSA型 6mm	14,000	<b>16,000</b>
2214	7-289-02	ニードルバルブ SSA型 8mm	14,000	<b>16,000</b>
2214	7-289-03	ニードルバルブ SSA型 10mm	15,400	<b>17,400</b>
2214	7-289-04	ニードルバルブ SSA型 12mm	17,000	<b>19,000</b>
2214	7-289-05	ニードルバルブ SSA型 15mm	24,000	<b>26,000</b>
2214	7-289-06	ニードルバルブ SSL型 6mm	14,000	<b>16,000</b>
2214	7-289-07	ニードルバルブ SSL型 8mm	14,000	<b>16,000</b>
2214	7-289-08	ニードルバルブ SSL型 10mm	15,400	<b>17,400</b>
2214	7-289-09	ニードルバルブ SSL型 12mm	17,000	<b>19,000</b>
2214	7-289-10	ニードルバルブ SSL型 15mm	24,000	<b>26,000</b>
2216	6-651-01	ピンチコックホフマン式 大	320	<b>390</b>
2216	6-651-02	ピンチコックホフマン式 中	300	<b>360</b>
2216	6-651-03	ピンチコックホフマン式 小	300	<b>360</b>
2216	6-651-08	ピンチコックホフマン式 大型	550	<b>660</b>
2216	6-651-05	ピンチコックホフマン式 大型B	620	<b>750</b>
2216	6-651-06	ピンチコックホフマン式 大型C	850	<b>910</b>
2216	6-651-07	ピンチコックホフマン式 大型D	3,200	<b>3,500</b>
2220	2-9273-01	銅板材HC0316	480	<b>550</b>
2220	2-9273-02	銅板材HC0516	720	<b>830</b>
2220	2-9273-03	銅板材HC0816	1,000	<b>1,150</b>
2220	2-9273-04	銅板材HC1136	1,300	<b>1,500</b>
2220	2-9273-05	銅板材HC1216	1,500	<b>1,730</b>
2220	2-9273-06	銅板材HC1516	1,760	<b>2,020</b>
2220	2-9273-07	銅板材HC2016	2,320	<b>2,670</b>
2220	2-9273-08	銅板材HC3016	3,380	<b>3,890</b>
2220	2-9274-01	銅板材HC0326	890	<b>1,030</b>
2220	2-9274-02	銅板材HC0526	1,360	<b>1,570</b>
2220	2-9274-03	銅板材HC0826	1,960	<b>2,260</b>
2220	2-9274-04	銅板材HC1236	2,410	<b>2,770</b>
2220	2-9274-05	銅板材HC1226	2,920	<b>3,360</b>
2220	2-9274-06	銅板材HC1526	3,500	<b>4,030</b>
2220	2-9274-07	銅板材HC2026	4,550	<b>5,240</b>
2220	2-9274-08	銅板材HC3026	6,760	<b>7,780</b>
2220	2-9275-01	銅板材HC0336	1,300	<b>1,500</b>
2220	2-9275-02	銅板材HC0536	2,020	<b>2,330</b>
2220	2-9275-03	銅板材HC0836	2,910	<b>3,350</b>
2220	2-9275-04	銅板材HC1336	3,550	<b>4,090</b>
2220	2-9275-05	銅板材HC1233	4,350	<b>5,000</b>
2220	2-9275-06	銅板材HC1536	5,150	<b>5,930</b>
2220	2-9275-07	銅板材HC2036	6,760	<b>7,780</b>
2220	2-9275-08	銅板材HC3036	10,100	<b>11,600</b>
2220	2-9276-01	銅板材HC0366	2,610	<b>2,990</b>
2220	2-9276-02	銅板材HC0566	4,130	<b>4,740</b>
2220	2-9276-03	銅板材HC0866	5,800	<b>6,660</b>
2220	2-9276-04	銅板材HC1066	7,110	<b>8,170</b>
2220	2-9276-05	銅板材HC1266	8,730	<b>10,000</b>
2220	2-9276-06	銅板材HC1566	10,200	<b>11,700</b>
2220	2-9276-07	銅板材HC2066	13,600	<b>15,600</b>
2220	2-9276-08	銅板材HC3066	20,300	<b>23,300</b>
2220	3-3110-16	金属プレートGZ555	1,350	<b>2,000</b>
2220	3-3110-17	金属プレートGZ155	2,350	<b>3,450</b>
2220	3-3110-18	金属プレートGZ135	4,700	<b>6,800</b>
2221	3-3035-01	ステンレス板MPSUS-50×50×t1	540	<b>690</b>
2221	3-3035-02	ステン板MPSUS-50×100×t1	570	<b>750</b>
2221	3-3035-03	ステン板MPSUS-50×150×t1	630	<b>810</b>
2221	3-3035-04	ステン板MPSUS-50×200×t1	690	<b>870</b>
2221	3-3035-05	ステン板MPSUS-50×250×t1	690	<b>870</b>
2221	3-3035-06	ステン板MPSUS-50×300×t1	690	<b>870</b>
2221	3-3035-07	ステン板MPSUS-50×350×t1	720	<b>930</b>
2221	3-3035-08	ステン板MPSUS-50×400×t1	780	<b>990</b>
2221	3-3035-09	ステン板MPSUS-50×450×t1	810	<b>1,050</b>
2221	3-3035-10	ステン板MPSUS-50×500×t1	870	<b>1,110</b>
2221	3-3035-11	ステン板MPSUS-100×100×t1	690	<b>870</b>
2221	3-3035-12	ステン板MPSUS-100×150×t1	690	<b>870</b>
2221	3-3035-13	ステン板MPSUS-100×200×t1	780	<b>990</b>
2221	3-3035-14	ステン板MPSUS-100×250×t1	870	<b>1,110</b>
2221	3-3035-15	ステン板MPSUS-100×300×t1	960	<b>1,200</b>
2221	3-3035-16	ステン板MPSUS-100×350×t1	1,050	<b>1,320</b>
2221	3-3035-17	ステン板MPSUS-100×400×t1	1,140	<b>1,440</b>
2221	3-3035-18	ステン板MPSUS-100×450×t1	1,230	<b>1,530</b>
2221	3-3035-19	ステン板MPSUS-100×500×t1	1,320	<b>1,650</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2221	3-3035-20	ステン板MPSUS-150×150×t1	810	<b>1,050</b>
2221	3-3035-21	ステン板MPSUS-150×200×t1	960	<b>1,200</b>
2221	3-3035-22	ステン板MPSUS-150×250×t1	1,110	<b>1,380</b>
2221	3-3035-23	ステン板MPSUS-150×300×t1	1,230	<b>1,530</b>
2221	3-3035-24	ステン板MPSUS-150×350×t1	1,380	<b>1,710</b>
2221	3-3035-25	ステン板MPSUS-150×400×t1	1,530	<b>1,860</b>
2221	3-3035-26	ステン板MPSUS-150×450×t1	1,590	<b>1,980</b>
2221	3-3035-27	ステン板MPSUS-150×500×t1	1,740	<b>2,130</b>
2221	3-3035-28	ステン板MPSUS-200×200×t1	1,140	<b>1,440</b>
2221	3-3035-29	ステン板MPSUS-200×250×t1	1,320	<b>1,650</b>
2221	3-3035-30	ステン板MPSUS-200×300×t1	1,530	<b>1,860</b>
2221	3-3035-31	ステン板MPSUS-200×350×t1	1,650	<b>2,010</b>
2221	3-3035-32	ステン板MPSUS-200×400×t1	1,830	<b>2,250</b>
2221	3-3035-33	ステン板MPSUS-200×450×t1	2,010	<b>2,460</b>
2221	3-3035-34	ステン板MPSUS-200×500×t1	2,220	<b>2,670</b>
2221	3-3035-35	ステン板MPSUS-250×250×t1	1,500	<b>1,860</b>
2221	3-3035-36	ステン板MPSUS-250×300×t1	1,740	<b>2,130</b>
2221	3-3035-37	ステン板MPSUS-250×350×t1	1,980	<b>2,400</b>
2221	3-3035-38	ステン板MPSUS-250×400×t1	2,220	<b>2,670</b>
2221	3-3035-39	ステン板MPSUS-250×450×t1	2,430	<b>2,940</b>
2221	3-3035-40	ステン板MPSUS-250×500×t1	2,610	<b>3,150</b>
2221	3-3035-41	ステン板MPSUS-300×300×t1	2,040	<b>2,490</b>
2221	3-3035-42	ステン板MPSUS-300×350×t1	2,340	<b>2,820</b>
2221	3-3035-43	ステン板MPSUS-300×400×t1	2,610	<b>3,150</b>
2221	3-3035-44	ステン板MPSUS-300×450×t1	2,820	<b>3,420</b>
2221	3-3035-45	ステン板MPSUS-300×500×t1	3,120	<b>3,750</b>
2221	3-3035-46	ステン板MPSUS-350×350×t1	2,640	<b>3,180</b>
2221	3-3035-47	ステン板MPSUS-350×400×t1	2,910	<b>3,510</b>
2221	3-3035-48	ステン板MPSUS-350×450×t1	3,240	<b>3,900</b>
2221	3-3035-49	ステン板MPSUS-350×500×t1	3,570	<b>4,290</b>
2221	3-3035-50	ステン板MPSUS-400×400×t1	3,300	<b>3,960</b>
2221	3-3035-51	ステン板MPSUS-400×450×t1	3,660	<b>4,380</b>
2221	3-3035-52	ステン板MPSUS-400×500×t1	3,810	<b>4,440</b>
2221	3-3035-53	ステン板MPSUS-450×450×t1	3,840	<b>4,500</b>
2221	3-3035-54	ステン板MPSUS-450×500×t1	4,260	<b>4,980</b>
2221	3-3035-55	ステン板MPSUS-500×500×t1	4,740	<b>5,520</b>
2221	3-3036-01	ステン板MPSUS-50×50×t1.5	540	<b>720</b>
2221	3-3036-02	ステン板MPSUS-50×100×t1.5	630	<b>810</b>
2221	3-3036-03	ステン板MPSUS-50×150×t1.5	690	<b>870</b>
2221	3-3036-04	ステン板MPSUS-50×200×t1.5	690	<b>870</b>
2221	3-3036-05	ステン板MPSUS-50×250×t1.5	720	<b>960</b>
2221	3-3036-06	ステン板MPSUS-50×300×t1.5	810	<b>1,020</b>
2221	3-3036-07	ステン板MPSUS-50×350×t1.5	870	<b>1,110</b>
2221	3-3036-08	ステン板MPSUS-50×400×t1.5	930	<b>1,170</b>
2221	3-3036-09	ステン板MPSUS-50×450×t1.5	990	<b>1,260</b>
2221	3-3036-10	ステン板MPSUS-50×500×t1.5	1,080	<b>1,350</b>
2221	3-3036-11	ステン板MPSUS100×100×t1.5	690	<b>870</b>
2221	3-3036-12	ステン板MPSUS100×150×t1.5	810	<b>1,020</b>
2221	3-3036-13	ステン板MPSUS100×200×t1.5	930	<b>1,170</b>
2221	3-3036-14	ステン板MPSUS100×250×t1.5	1,080	<b>1,350</b>
2221	3-3036-15	ステン板MPSUS100×300×t1.5	1,200	<b>1,500</b>
2221	3-3036-16	ステン板MPSUS100×350×t1.5	1,350	<b>1,650</b>
2221	3-3036-17	ステン板MPSUS100×400×t1.5	1,470	<b>1,830</b>
2221	3-3036-18	ステン板MPSUS100×450×t1.5	1,560	<b>1,920</b>
2221	3-3036-19	ステン板MPSUS100×500×t1.5	1,680	<b>2,070</b>
2221	3-3036-20	ステン板MPSUS150×150×t1.5	990	<b>1,260</b>
2221	3-3036-21	ステン板MPSUS150×200×t1.5	1,200	<b>1,500</b>
2221	3-3036-22	ステン板MPSUS150×250×t1.5	1,410	<b>1,740</b>
2221	3-3036-23	ステン板MPSUS150×300×t1.5	1,560	<b>1,920</b>
2221	3-3036-24	ステン板MPSUS150×350×t1.5	1,740	<b>2,160</b>
2221	3-3036-25	ステン板MPSUS150×400×t1.5	1,950	<b>2,400</b>
2221	3-3036-26	ステン板MPSUS150×450×t1.5	2,160	<b>2,640</b>
2221	3-3036-27	ステン板MPSUS150×500×t1.5	2,370	<b>2,880</b>
2221	3-3036-28	ステン板MPSUS200×200×t1.5	1,500	<b>1,830</b>
2221	3-3036-29	ステン板MPSUS200×250×t1.5	1,710	<b>2,100</b>
2221	3-3036-30	ステン板MPSUS200×300×t1.5	1,980	<b>2,430</b>
2221	3-3036-31	ステン板MPSUS200×350×t1.5	2,250	<b>2,730</b>
2221	3-3036-32	ステン板MPSUS200×400×t1.5	2,520	<b>3,060</b>
2221	3-3036-33	ステン板MPSUS200×450×t1.5	2,730	<b>3,300</b>
2221	3-3036-34	ステン板MPSUS200×500×t1.5	3,000	<b>3,630</b>
2221	3-3036-35	ステン板MPSUS250×250×t1.5	2,040	<b>2,490</b>
2221	3-3036-36	ステン板MPSUS250×300×t1.5	2,370	<b>2,880</b>
2221	3-3036-37	ステン板MPSUS250×350×t1.5	2,670	<b>3,240</b>
2221	3-3036-38	ステン板MPSUS250×400×t1.5	3,000	<b>3,630</b>
2221	3-3036-39	ステン板MPSUS250×450×t1.5	3,330	<b>4,020</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2221	3-3036-40	ステン板MPSUS250×500×1.5	3,570	<b>4,320</b>
2221	3-3036-41	ステン板MPSUS300×300×1.5	2,730	<b>3,300</b>
2221	3-3036-42	ステン板MPSUS300×350×1.5	3,120	<b>3,780</b>
2221	3-3036-43	ステン板MPSUS300×400×1.5	3,540	<b>4,260</b>
2221	3-3036-44	ステン板MPSUS300×450×1.5	3,840	<b>4,650</b>
2221	3-3036-45	ステン板MPSUS300×500×1.5	4,260	<b>5,130</b>
2221	3-3036-46	ステン板MPSUS350×350×1.5	3,630	<b>4,350</b>
2221	3-3036-47	ステン板MPSUS350×400×1.5	4,020	<b>4,830</b>
2221	3-3036-48	ステン板MPSUS350×450×1.5	4,470	<b>5,370</b>
2221	3-3036-49	ステン板MPSUS350×500×1.5	4,800	<b>5,640</b>
2221	3-3036-50	ステン板MPSUS400×400×1.5	4,560	<b>5,460</b>
2221	3-3036-51	ステン板MPSUS400×450×1.5	4,950	<b>5,790</b>
2221	3-3036-52	ステン板MPSUS400×500×1.5	5,490	<b>6,420</b>
2221	3-3036-53	ステン板MPSUS450×450×1.5	5,550	<b>6,510</b>
2221	3-3036-54	ステン板MPSUS450×500×1.5	6,150	<b>7,230</b>
2221	3-3036-55	ステン板MPSUS500×400×1.5	6,840	<b>8,010</b>
2221	3-3037-01	ステンレス板MPSUS-50×50×t2	570	<b>750</b>
2221	3-3037-02	ステン板MPSUS-50×100×t2	660	<b>840</b>
2221	3-3037-03	ステン板MPSUS-50×150×t2	690	<b>870</b>
2221	3-3037-04	ステン板MPSUS-50×200×t2	750	<b>960</b>
2221	3-3037-05	ステン板MPSUS-50×250×t2	840	<b>1,080</b>
2221	3-3037-06	ステン板MPSUS-50×300×t2	930	<b>1,170</b>
2221	3-3037-07	ステン板MPSUS-50×350×t2	1,020	<b>1,290</b>
2221	3-3037-08	ステン板MPSUS-50×400×t2	1,110	<b>1,380</b>
2221	3-3037-09	ステン板MPSUS-50×450×t2	1,200	<b>1,500</b>
2221	3-3037-10	ステン板MPSUS-50×500×t2	1,290	<b>1,590</b>
2221	3-3037-11	ステン板MPSUS-100×100×t2	750	<b>960</b>
2221	3-3037-12	ステン板MPSUS-100×150×t2	930	<b>1,170</b>
2221	3-3037-13	ステン板MPSUS-100×200×t2	1,110	<b>1,380</b>
2221	3-3037-14	ステン板MPSUS-100×250×t2	1,290	<b>1,590</b>
2221	3-3037-15	ステン板MPSUS-100×300×t2	1,470	<b>1,800</b>
2221	3-3037-16	ステン板MPSUS-100×350×t2	1,590	<b>1,950</b>
2221	3-3037-17	ステン板MPSUS-100×400×t2	1,770	<b>2,160</b>
2221	3-3037-18	ステン板MPSUS-100×450×t2	1,950	<b>2,370</b>
2221	3-3037-19	ステン板MPSUS-100×500×t2	2,100	<b>2,580</b>
2221	3-3037-20	ステン板MPSUS-150×150×t2	1,230	<b>1,530</b>
2221	3-3037-21	ステン板MPSUS-150×200×t2	1,470	<b>1,830</b>
2221	3-3037-22	ステン板MPSUS-150×250×t2	1,680	<b>2,070</b>
2221	3-3037-23	ステン板MPSUS-150×300×t2	1,950	<b>2,400</b>
2221	3-3037-24	ステン板MPSUS-150×350×t2	2,220	<b>2,700</b>
2221	3-3037-25	ステン板MPSUS-150×400×t2	2,490	<b>3,030</b>
2221	3-3037-26	ステン板MPSUS-150×450×t2	2,700	<b>3,270</b>
2221	3-3037-27	ステン板MPSUS-150×500×t2	2,970	<b>3,600</b>
2221	3-3037-28	ステン板MPSUS-200×200×t2	1,770	<b>2,190</b>
2221	3-3037-29	ステン板MPSUS-200×250×t2	2,130	<b>2,610</b>
2221	3-3037-30	ステン板MPSUS-200×300×t2	2,490	<b>3,030</b>
2221	3-3037-31	ステン板MPSUS-200×350×t2	2,790	<b>3,390</b>
2221	3-3037-32	ステン板MPSUS-200×400×t2	3,150	<b>3,810</b>
2221	3-3037-33	ステン板MPSUS-200×450×t2	3,510	<b>4,230</b>
2221	3-3037-34	ステン板MPSUS-200×500×t2	3,750	<b>4,530</b>
2221	3-3037-35	ステン板MPSUS-250×250×t2	2,520	<b>3,060</b>
2221	3-3037-36	ステン板MPSUS-250×300×t2	2,970	<b>3,600</b>
2221	3-3037-37	ステン板MPSUS-250×350×t2	3,420	<b>4,110</b>
2221	3-3037-38	ステン板MPSUS-250×400×t2	3,750	<b>4,530</b>
2221	3-3037-39	ステン板MPSUS-250×450×t2	4,200	<b>5,070</b>
2221	3-3037-40	ステン板MPSUS-250×500×t2	4,500	<b>5,280</b>
2221	3-3037-41	ステン板MPSUS-300×300×t2	3,510	<b>4,230</b>
2221	3-3037-42	ステン板MPSUS-300×350×t2	3,960	<b>4,770</b>
2221	3-3037-43	ステン板MPSUS-300×400×t2	4,500	<b>5,400</b>
2221	3-3037-44	ステン板MPSUS-300×450×t2	4,890	<b>5,730</b>
2221	3-3037-45	ステン板MPSUS-300×500×t2	5,400	<b>6,360</b>
2221	3-3037-46	ステン板MPSUS-350×350×t2	4,590	<b>5,520</b>
2221	3-3037-47	ステン板MPSUS-350×400×t2	5,040	<b>5,940</b>
2221	3-3037-48	ステン板MPSUS-350×450×t2	5,670	<b>6,660</b>
2221	3-3037-49	ステン板MPSUS-350×500×t2	6,300	<b>7,410</b>
2221	3-3037-50	ステン板MPSUS-400×400×t2	5,790	<b>6,810</b>
2221	3-3037-51	ステン板MPSUS-400×450×t2	6,510	<b>7,650</b>
2221	3-3037-52	ステン板MPSUS-400×500×t2	7,200	<b>8,460</b>
2221	3-3037-53	ステン板MPSUS-450×450×t2	7,290	<b>8,580</b>
2221	3-3037-54	ステン板MPSUS-450×500×t2	8,100	<b>9,510</b>
2221	3-3037-55	ステン板MPSUS-500×500×t2	8,970	<b>10,600</b>
2224	3-2349-01	金属箔Cu-100×1000×0.01	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-02	金属箔Cu-100×1000×0.02	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-03	金属箔Cu-100×1000×0.03	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-04	金属箔Cu-100×1000×0.04	3,300	<b>3,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2224	3-2349-05	金属箔Cu-100×1000×0.05	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-06	金属箔Cu-100×1000×0.06	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-07	金属箔Cu-100×1000×0.07	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-08	金属箔Cu-100×1000×0.08	3,300	<b>3,600</b>
2224	3-2349-09	金属箔Cu-200×1000×0.03	4,800	<b>5,170</b>
2224	3-2349-10	金属箔Cu-200×1000×0.05	4,800	<b>5,170</b>
2224	3-2349-11	金属箔Cu-200×1000×0.07	4,800	<b>5,170</b>
2224	3-2350-01	金属箔BR-100×1000×0.01	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-02	金属箔BR-100×1000×0.02	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-03	金属箔BR-100×1000×0.03	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-04	金属箔BR-100×1000×0.04	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-05	金属箔BR-100×1000×0.05	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-06	金属箔BR-100×1000×0.06	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-07	金属箔BR-100×1000×0.07	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-08	金属箔BR-100×1000×0.08	2,900	<b>3,160</b>
2224	3-2350-09	金属箔BR-200×1000×0.03	4,200	<b>4,520</b>
2224	3-2350-10	金属箔BR-200×1000×0.05	4,200	<b>4,520</b>
2224	3-2350-11	金属箔BR-200×1000×0.07	4,200	<b>4,520</b>
2228	4-1393-02	PC20-3405 金属メッシュロール	1,580	<b>2,300</b>
2229	63-1495-80	HW-344 アルミワイヤー#16×5m	180	<b>200</b>
2229	63-1495-81	HW-345 アルミワイヤー#18×7m	180	<b>200</b>
2229	63-1495-82	HW-346 アルミワイヤー#20×9m	180	<b>200</b>
2229	63-1502-80	HW-305 ステンレス線 #16×2m	170	<b>210</b>
2229	63-1502-85	HW-056 ステン線 ミニ#22×6m	140	<b>150</b>
2229	63-1502-84	HW-055 ステン線 ミニ#24×8m	140	<b>160</b>
2229	63-1502-83	HW-054 ステン線ミニ#26×12m	140	<b>160</b>
2229	63-1502-82	HW-053 ステン線ミニ#28×16m	140	<b>150</b>
2229	63-1502-81	HW-308 ステンレス線 #30×20m	170	<b>210</b>
2229	63-1505-21	HW-070 ナマン鉄線 #10×24m	930	<b>1,040</b>
2229	63-1505-22	HW-330 ナマン鉄線 #10×48m	1,660	<b>1,800</b>
2229	63-1505-19	HW-069 ナマン鉄線 #12×36m	930	<b>1,040</b>
2229	63-1505-20	HW-331 ナマン鉄線 #12×72m	1,660	<b>1,800</b>
2229	63-1510-58	HW-145 真鍮線 #16×約10m	740	<b>810</b>
2229	63-1510-59	HW-146 真鍮線 #18×約15m	740	<b>810</b>
2229	63-1510-60	HW-147 真鍮線 #20×約20m	680	<b>750</b>
2229	63-1510-61	HW-062 真鍮線 ミニ #22×8m	180	<b>210</b>
2229	63-1510-62	HW-060 真鍮線 ミニ #26×14m	180	<b>210</b>
2229	63-1510-63	IW-005 針金 #8×約10m	680	<b>750</b>
2229	63-1510-85	HW-151 針金 #12 約72m	2,120	<b>2,200</b>
2230	2-9266-03	金属線材CM400-10 銅線5本入	160	<b>220</b>
2230	2-9266-04	金属線材CM400-12 銅線5本入	200	<b>270</b>
2230	2-9267-03	金属線材BM400-10 真鍮線5本入	160	<b>220</b>
2230	2-9267-04	金属線材BM400-12 真鍮線5本入	200	<b>270</b>
2232	1-1689-01	コイルチューブ 1/16×0.1×10	17,000	<b>18,700</b>
2232	1-1689-02	コイルチューブ 1/16×0.25×10	17,000	<b>18,700</b>
2232	1-1689-03	コイルチューブ 1/16×0.5×10	17,000	<b>18,700</b>
2232	1-1689-04	コイルチューブ 1/16×0.8×10	17,000	<b>18,700</b>
2232	1-1689-05	コイルチューブ 1/16×1.0×10	17,000	<b>18,700</b>
2232	1-1689-06	コイルチューブ 1/8×2.18×10	24,500	<b>27,000</b>
2232	1-1689-07	コイルチューブ 3/2×10	23,400	<b>25,800</b>
2232	3-8552-01	銅管 6×0.8×10m	5,280	<b>6,230</b>
2232	3-8552-02	銅管 6×1.0×10m	6,300	<b>7,440</b>
2232	3-8552-03	銅管 6.35×0.8×10m	5,470	<b>6,460</b>
2232	3-8552-04	銅管 6.35×1.0×10m	6,530	<b>7,700</b>
2232	3-8552-05	銅管 8×0.8×10m	7,270	<b>8,580</b>
2232	3-8552-06	銅管 8×1.0×10m	8,760	<b>10,400</b>
2232	3-8552-07	銅管 9.52×0.8×10m	8,480	<b>10,000</b>
2232	3-8552-08	銅管 9.52×1.0×10m	10,300	<b>12,200</b>
2232	3-8552-09	銅管 10×0.8×10m	9,230	<b>10,900</b>
2232	3-8552-10	銅管 10×1.0×10m	11,200	<b>13,200</b>
2232	3-8552-11	銅管 12×1.0×10m	13,600	<b>16,100</b>
2232	3-8552-12	銅管 12.7×0.8×10m	11,500	<b>13,600</b>
2232	3-8552-13	銅管 12.7×1.0×10m	14,000	<b>16,500</b>
2232	3-8552-14	銅管 15.88×1.0×10m	17,600	<b>20,800</b>
2232	3-8552-15	銅管 19.05×1.0×10m	21,400	<b>25,300</b>
2232	3-8553-01	銅管 6×0.8×20m	10,600	<b>12,500</b>
2232	3-8553-02	銅管 6×1.0×20m	12,600	<b>14,900</b>
2232	3-8553-03	銅管 6.35×0.8×20m	11,000	<b>13,000</b>
2232	3-8553-04	銅管 6.35×1.0×20m	13,100	<b>15,500</b>
2232	3-8553-05	銅管 8×0.8×20m	14,600	<b>17,200</b>
2232	3-8553-06	銅管 8×1.0×20m	17,600	<b>20,800</b>
2232	3-8553-07	銅管 9.52×0.8×20m	17,000	<b>20,100</b>
2232	3-8553-08	銅管 9.52×1.0×20m	20,600	<b>24,300</b>
2232	3-8553-09	銅管 10×0.8×20m	18,500	<b>21,800</b>
2232	3-8553-10	銅管 10×1.0×20m	22,400	<b>26,400</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2232	3-8553-11	銅管 12×1.0×20m	27,100	<b>32,000</b>
2232	3-8553-12	銅管 12.7×0.8×20m	22,900	<b>27,000</b>
2232	3-8553-13	銅管 12.7×1.0×20m	28,000	<b>33,000</b>
2232	3-8553-14	銅管 15.88×1.0×20m	35,200	<b>41,500</b>
2232	3-8553-15	銅管 19.05×1.0×20m	42,700	<b>50,400</b>
2233	2-9795-04	ネオジム磁石NR214 10個入	8,700	<b>12,200</b>
2233	2-9795-05	ネオジム磁石NR216 10個入	13,200	<b>20,900</b>
2233	2-9795-06	ネオジム磁石NR199 3個入	8,400	<b>12,200</b>
2235	4-2482-29	CUO11PB4 元素粉末材料	10,500	<b>25,400</b>
2235	4-2482-30	CUO11PB5 元素粉末材料	15,000	<b>31,500</b>
2235	4-2482-32	FEO02PB3 元素粉末材料	9,000	<b>17,000</b>
2235	4-2482-52	NBO06PB3 元素粉末材料	9,300	<b>17,000</b>
2235	4-2482-53	NBO06PB5 元素粉末材料	37,500	<b>52,500</b>
2243	62-2642-77	TiO2-001-S-□10-1基盤	22,000	<b>32,000</b>
2243	62-2642-78	TiO2-001-S-□10-10基盤	200,000	<b>270,000</b>
2243	62-2642-79	TiO2-100-S-□10-1基盤	25,000	<b>36,000</b>
2243	62-2642-80	TiO2-100-S-□10-10基盤	230,000	<b>320,000</b>
2243	62-2642-81	TiO2-110-S-□10-1基盤	25,000	<b>36,000</b>
2243	62-2642-82	TiO2-110-S-□10-10基盤	230,000	<b>320,000</b>
2272	2-9206-01	アクリル板PMMA-050501	1,360	<b>1,730</b>
2272	2-9206-02	アクリル板PMMA-050502	1,760	<b>1,900</b>
2272	2-9206-03	アクリル板PMMA-050503	2,580	<b>2,810</b>
2272	2-9206-04	アクリル板PMMA-050504	3,460	<b>3,760</b>
2272	2-9206-05	アクリル板PMMA-050505	4,280	<b>4,690</b>
2272	2-9206-06	アクリル板PMMA-050510	7,220	<b>9,850</b>
2272	2-9207-01	アクリル板PMMA-051001	2,700	<b>3,480</b>
2272	2-9207-02	アクリル板PMMA-051002	3,460	<b>3,780</b>
2272	2-9207-03	アクリル板PMMA-051003	5,160	<b>5,620</b>
2272	2-9207-04	アクリル板PMMA-051004	6,880	<b>7,480</b>
2272	2-9207-05	アクリル板PMMA-051005	8,580	<b>9,360</b>
2272	2-9207-06	アクリル板PMMA-051010	18,000	<b>19,700</b>
2272	2-9208-01	アクリル板PMMA-101001	5,360	<b>6,960</b>
2272	2-9208-02	アクリル板PMMA-101002	6,880	<b>7,510</b>
2272	2-9208-03	アクリル板PMMA-101003	10,200	<b>11,100</b>
2272	2-9208-04	アクリル板PMMA-101004	13,800	<b>15,000</b>
2272	2-9208-05	アクリル板PMMA-101005	17,200	<b>18,800</b>
2272	2-9208-06	アクリル板PMMA-101010	36,000	<b>39,300</b>
2272	2-9224-01	ポリカーボネイト板PCC-050501	880	<b>960</b>
2272	2-9224-02	ポリカーボネイト板PCC-050502	1,720	<b>1,750</b>
2272	2-9224-03	ポリカーボネイト板PCC-050503	2,600	<b>2,640</b>
2272	2-9224-04	ポリカーボネイト板PCC-050504	3,450	<b>3,520</b>
2272	2-9224-05	ポリカーボネイト板PCC-050505	4,280	<b>4,350</b>
2272	2-9224-06	ポリカーボネイト板PCC-050510	8,400	<b>8,560</b>
2272	2-9225-01	ポリカーボネイト板PCC-051001	1,680	<b>1,860</b>
2272	2-9225-02	ポリカーボネイト板PCC-051002	3,400	<b>3,460</b>
2272	2-9225-03	ポリカーボネイト板PCC-051003	5,000	<b>5,100</b>
2272	2-9225-04	ポリカーボネイト板PCC-051004	6,700	<b>6,840</b>
2272	2-9225-05	ポリカーボネイト板PCC-051005	8,400	<b>8,560</b>
2272	2-9225-06	ポリカーボネイト板PCC-051010	16,800	<b>17,100</b>
2272	2-9226-01	ポリカーボネイト板PCC-101001	3,400	<b>3,760</b>
2272	2-9226-02	ポリカーボネイト板PCC-101002	6,800	<b>6,910</b>
2272	2-9226-03	ポリカーボネイト板PCC-101003	10,000	<b>10,200</b>
2272	2-9226-04	ポリカーボネイト板PCC-101004	13,400	<b>13,700</b>
2272	2-9226-05	ポリカーボネイト板PCC-101005	16,800	<b>17,100</b>
2272	2-9226-06	ポリカーボネイト板PCC-101010	33,500	<b>34,100</b>
2272	2-9239-01	PEEK板 PEEK150×245-1	26,000	<b>13,700</b>
2272	2-9239-02	PEEK板 PEEK150×245-2	48,000	<b>25,000</b>
2272	2-9239-03	PEEK板 PEEK150×245-3	66,000	<b>28,200</b>
2272	2-9240-01	PEEK板 PEEK300×495-1	68,000	<b>43,600</b>
2272	2-9240-03	PEEK板 PEEK300×495-3	176,000	<b>133,000</b>
2272	2-9241-02	PEEK板 PEEK495×495-2	136,000	<b>130,000</b>
2272	2-9241-03	PEEK板 PEEK495×495-3	210,000	<b>133,000</b>
2273	3-3252-02	樹脂サンプルプレートPF-□195-2	3,400	<b>3,560</b>
2273	3-3253-01	樹脂サンプルプレートPF-□300-1	2,800	<b>3,330</b>
2273	3-3253-02	樹脂サンプルプレートPF-□300-2	2,800	<b>5,970</b>
2273	3-3253-05	樹脂サンプルプレートPF-□300-5	6,300	<b>7,670</b>
2273	3-3299-02	樹脂サンプルプレートPCC-□300-2	2,400	<b>2,570</b>
2273	3-3299-05	樹脂サンプルプレートPCC-□300-5	5,500	<b>6,210</b>
2273	3-3271-03	樹脂サンプルプレートPOMN□100-3	3,600	<b>4,000</b>
2273	3-3271-04	樹脂サンプルプレートPOMN□100-4	4,800	<b>5,360</b>
2273	3-3272-02	樹脂サンプルプレートPOMN□195-2	3,400	<b>5,400</b>
2273	3-3272-03	樹脂サンプルプレートPOMN□195-3	4,600	<b>7,920</b>
2273	3-3272-04	樹脂サンプルプレートPOMN□195-4	7,000	<b>10,600</b>
2273	3-3273-01	樹脂サンプルプレートPOMN□300-1	2,760	<b>3,600</b>
2273	3-3273-02	樹脂サンプルプレートPOMN□300-2	2,760	<b>7,280</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2273	3-3273-03	樹脂サンプルプレートPOMN□300-3	4,800	<b>10,700</b>
2273	3-3273-04	樹脂サンプルプレートPOMN□300-4	6,240	<b>14,300</b>
2273	3-3273-05	樹脂サンプルプレートPOMN□300-5	6,240	<b>6,720</b>
2273	3-3275-05	樹脂サンプルプレートPAB-□100-5	4,600	<b>5,860</b>
2273	3-3276-05	樹脂サンプルプレートPAB-□195-5	7,900	<b>10,500</b>
2273	3-3277-05	樹脂サンプルプレートPAB-□300-5	7,300	<b>15,700</b>
2276	2-9580-06	樹脂丸棒ABSN-20-495	480	<b>530</b>
2276	2-9580-07	樹脂丸棒ABSN-25-495	750	<b>800</b>
2276	2-9586-07	樹脂丸棒PC-25-495	1,610	<b>1,780</b>
2276	2-9586-08	樹脂丸棒PC-30-495	2,460	<b>2,560</b>
2276	2-9586-09	樹脂丸棒PC-35-495	3,230	<b>3,320</b>
2276	2-9586-10	樹脂丸棒PC-40-495	4,200	<b>4,330</b>
2276	2-9586-11	樹脂丸棒PC-45-495	5,720	<b>5,930</b>
2276	2-9586-12	樹脂丸棒PC-50-495	6,570	<b>6,720</b>
2276	2-9586-14	樹脂丸棒PC-60-495	9,540	<b>9,710</b>
2276	2-9586-16	樹脂丸棒PC-70-495	12,700	<b>13,100</b>
2276	2-9586-18	樹脂丸棒PC-80-495	16,600	<b>17,100</b>
2276	2-9586-20	樹脂丸棒PC-90-495	20,700	<b>21,100</b>
2276	2-9586-21	樹脂丸棒PC-100-495	25,900	<b>26,500</b>
2276	2-9586-23	樹脂丸棒PC-120-495	40,700	<b>41,600</b>
2276	2-9586-26	樹脂丸棒PC-150-495	58,300	<b>59,400</b>
2277	2-9589-06	樹脂丸棒PVC-20-1000	830	<b>880</b>
2277	2-9589-07	樹脂丸棒PVC-25-1000	1,360	<b>1,440</b>
2277	2-9589-08	樹脂丸棒PVC-30-1000	1,960	<b>2,060</b>
2277	2-9589-09	樹脂丸棒PVC-35-1000	3,190	<b>3,370</b>
2277	2-9589-10	樹脂丸棒PVC-40-1000	4,150	<b>4,400</b>
2277	2-9589-11	樹脂丸棒PVC-45-1000	5,570	<b>5,890</b>
2277	2-9589-12	樹脂丸棒PVC-50-1000	6,910	<b>7,300</b>
2277	2-9589-13	樹脂丸棒PVC-55-1000	8,460	<b>8,950</b>
2277	2-9589-14	樹脂丸棒PVC-60-1000	12,200	<b>12,900</b>
2277	2-9589-15	樹脂丸棒PVC-65-1000	13,300	<b>14,100</b>
2277	2-9589-16	樹脂丸棒PVC-70-1000	16,400	<b>17,400</b>
2277	2-9589-18	樹脂丸棒PVC-80-1000	22,300	<b>23,700</b>
2277	2-9589-20	樹脂丸棒PVC-90-1000	28,700	<b>30,400</b>
2277	2-9589-21	樹脂丸棒PVC-100-1000	35,400	<b>37,600</b>
2277	2-9589-23	樹脂丸棒PVC-120-1000	50,200	<b>53,200</b>
2277	2-9589-26	樹脂丸棒PVC-150-1000	76,600	<b>81,200</b>
2277	2-9581-06	樹脂丸棒ABSN-20-1000	870	<b>960</b>
2277	2-9581-07	樹脂丸棒ABSN-25-1000	1,360	<b>1,460</b>
2277	2-9587-07	樹脂丸棒PC-25-1000	3,040	<b>3,550</b>
2277	2-9587-08	樹脂丸棒PC-30-1000	4,640	<b>5,100</b>
2277	2-9587-09	樹脂丸棒PC-35-1000	6,100	<b>6,640</b>
2277	2-9587-10	樹脂丸棒PC-40-1000	7,930	<b>8,630</b>
2277	2-9587-11	樹脂丸棒PC-45-1000	10,800	<b>11,800</b>
2277	2-9587-12	樹脂丸棒PC-50-1000	12,400	<b>13,300</b>
2277	2-9587-14	樹脂丸棒PC-60-1000	18,000	<b>19,300</b>
2277	2-9587-16	樹脂丸棒PC-70-1000	24,000	<b>26,100</b>
2277	2-9587-18	樹脂丸棒PC-80-1000	31,400	<b>34,100</b>
2277	2-9587-20	樹脂丸棒PC-90-1000	39,100	<b>42,000</b>
2277	2-9587-21	樹脂丸棒PC-100-1000	48,900	<b>52,700</b>
2277	2-9587-23	樹脂丸棒PC-120-1000	76,800	<b>82,700</b>
2277	2-9587-26	樹脂丸棒PC-150-1000	110,000	<b>118,000</b>
2279	3-2471-09	アクリル丸棒PMMA-φ16	1,290	<b>3,090</b>
2279	3-2471-10	アクリル丸棒PMMA-φ18	1,640	<b>3,000</b>
2279	3-2471-11	アクリル丸棒PMMA-φ19	1,810	<b>4,120</b>
2279	3-2471-12	アクリル丸棒PMMA-φ20	2,000	<b>4,230</b>
2279	3-2471-13	アクリル丸棒PMMA-φ22	2,440	<b>4,510</b>
2279	3-2471-14	アクリル丸棒PMMA-φ25	3,130	<b>6,150</b>
2279	3-2471-15	アクリル丸棒PMMA-φ30	4,610	<b>8,380</b>
2279	3-2471-16	アクリル丸棒PMMA-φ32	5,210	<b>9,630</b>
2279	3-2471-17	アクリル丸棒PMMA-φ35	6,370	<b>12,050</b>
2279	3-2471-18	アクリル丸棒PMMA-φ38	7,650	<b>14,160</b>
2279	3-2471-19	アクリル丸棒PMMA-φ40	8,650	<b>15,900</b>
2279	3-2471-20	アクリル丸棒PMMA-φ45	11,800	<b>19,740</b>
2279	3-2471-21	アクリル丸棒PMMA-φ50	14,500	<b>26,370</b>
2279	3-5095-02	塩ビパイプ PVCG22×16-495	160	<b>180</b>
2279	3-5095-03	塩ビパイプ PVCG26×20-495	200	<b>220</b>
2279	3-5095-04	塩ビパイプ PVCG32×25-495	280	<b>300</b>
2279	3-5095-05	塩ビパイプ PVCG38×31-495	340	<b>380</b>
2279	3-5095-06	塩ビパイプ PVCG48×40-495	400	<b>460</b>
2279	3-5095-07	塩ビパイプ PVCG48×44-495	180	<b>240</b>
2279	3-5095-08	塩ビパイプ PVCG60×51-495	560	<b>640</b>
2279	3-5095-09	塩ビパイプ PVCG60×56-495	240	<b>340</b>
2279	3-5095-10	塩ビパイプ PVCG76×67-495	700	<b>820</b>
2279	3-5095-11	塩ビパイプ PVCG76×71-495	360	<b>500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2279	3-5095-12	塩ビパイプ PVCG89×77-495	1,080	<b>1,260</b>
2279	3-5095-13	塩ビパイプ PVCG89×83-495	460	<b>620</b>
2279	3-5095-14	塩ビパイプPVCG114×100-495	1,460	<b>1,840</b>
2279	3-5095-15	塩ビパイプPVCG114×107-495	520	<b>720</b>
2279	3-5095-16	塩ビパイプPVCG140×125-495	2,020	<b>2,360</b>
2279	3-5095-17	塩ビパイプPVCG140×131-495	1,140	<b>1,560</b>
2279	3-5095-18	塩ビパイプPVCG165×146-495	3,040	<b>3,560</b>
2279	3-5095-19	塩ビパイプPVCG165×154-495	1,400	<b>1,980</b>
2279	3-5096-01	塩ビパイプ PVCG18×13-995	220	<b>240</b>
2279	3-5096-02	塩ビパイプ PVCG22×16-995	320	<b>360</b>
2279	3-5096-03	塩ビパイプ PVCG26×20-995	380	<b>420</b>
2279	3-5096-04	塩ビパイプ PVCG32×25-995	540	<b>600</b>
2279	3-5096-05	塩ビパイプ PVCG38×31-995	660	<b>740</b>
2279	3-5096-06	塩ビパイプ PVCG48×40-995	780	<b>910</b>
2279	3-5096-07	塩ビパイプ PVCG48×44-995	360	<b>480</b>
2279	3-5096-08	塩ビパイプ PVCG60×51-995	1,100	<b>1,270</b>
2279	3-5096-09	塩ビパイプ PVCG60×56-995	460	<b>660</b>
2279	3-5096-10	塩ビパイプ PVCG76×67-995	1,400	<b>1,630</b>
2279	3-5096-11	塩ビパイプ PVCG76×71-995	700	<b>1,000</b>
2279	3-5096-12	塩ビパイプ PVCG89×77-995	2,140	<b>2,490</b>
2279	3-5096-13	塩ビパイプ PVCG89×83-995	900	<b>1,220</b>
2279	3-5096-14	塩ビパイプPVCG114×100-995	2,920	<b>3,650</b>
2279	3-5096-15	塩ビパイプPVCG114×107-995	1,020	<b>1,420</b>
2279	3-5096-16	塩ビパイプPVCG140×125-995	4,040	<b>4,710</b>
2279	3-5096-17	塩ビパイプPVCG140×131-995	2,260	<b>3,120</b>
2279	3-5096-18	塩ビパイプPVCG165×146-995	6,080	<b>7,090</b>
2279	3-5096-19	塩ビパイプPVCG165×154-995	2,780	<b>3,960</b>
2280	3-4927-01	PTFE板 PTFE□300-12	22,500	<b>23,400</b>
2280	3-4927-02	PTFE板 PTFE□300-15	28,100	<b>29,200</b>
2280	3-4927-03	PTFE板 PTFE□300-20	37,400	<b>38,800</b>
2280	3-4927-04	PTFE板 PTFE□300-25	46,700	<b>48,500</b>
2280	3-4927-05	PTFE板 PTFE□300-30	56,200	<b>58,400</b>
2280	3-4928-01	PTFE板 PTFE□500-12	62,300	<b>64,700</b>
2280	3-4928-02	PTFE板 PTFE□500-15	80,100	<b>83,200</b>
2280	3-4928-03	PTFE板 PTFE□500-20	104,000	<b>108,000</b>
2280	3-4928-04	PTFE板 PTFE□500-25	130,000	<b>135,000</b>
2280	3-4928-05	PTFE板 PTFE□500-30	156,000	<b>162,000</b>
2280	3-4929-01	PTFE板 PTFE□1000-12	249,000	<b>259,000</b>
2280	3-4929-02	PTFE板 PTFE□1000-15	312,000	<b>324,000</b>
2280	3-4929-03	PTFE板 PTFE□1000-20	416,000	<b>432,000</b>
2280	3-4929-04	PTFE板 PTFE□1000-25	519,000	<b>539,000</b>
2280	3-4929-05	PTFE板 PTFE□1000-30	623,000	<b>647,000</b>
2296	1-9873-01	発泡シリコンシート SSP-2. OS	5,700	<b>6,270</b>
2296	1-9873-02	発泡シリコンシート SSP-4. OS	11,200	<b>12,300</b>
2296	1-9873-03	発泡シリコンシート SSP-6. OS	10,500	<b>11,600</b>
2296	1-9873-04	発泡シリコンシート SSP-2. OSN	7,200	<b>7,890</b>
2296	1-9873-05	発泡シリコンシート SSP-4. OSN	12,900	<b>14,200</b>
2296	1-9873-06	発泡シリコンシート SSP-6. OSN	11,600	<b>12,800</b>
2309	5-1010-01	シリコンオイル SRX310 1kg	11,800	<b>13,000</b>
2309	5-1010-02	シリコンオイル SRX310 18kg	203,000	<b>223,000</b>
2310	1-1308-01	シリコンフルードBSFMA10 1kg	13,500	<b>13,700</b>
2310	1-1308-02	シリコンフルードBSFMA10 18k	187,500	<b>191,000</b>
2310	1-1308-03	シリコンフルードBSFMA50 1kg	11,400	<b>11,600</b>
2310	1-1308-04	シリコンフルードBSFMA50 18k	135,400	<b>139,000</b>
2310	1-1308-05	シリコンフルードBSFMA100 1k	9,200	<b>9,450</b>
2310	1-1308-06	シリコンフルードBSFMA100 18	162,000	<b>167,000</b>
2311	1-7219-01	ノベック 7100 高機能性液体	17,000	<b>17,300</b>
2311	1-7219-02	ノベック 7200 高機能性液体	20,000	<b>20,400</b>
2311	1-7219-03	ノベック 7300 高機能性液体	24,500	<b>25,000</b>
2311	3-5158-01	ノベック 1720	39,000	<b>39,800</b>
2311	3-5158-13	ノベックTM 1700	65,000	<b>66,300</b>
2311	6-380-04	フロリナート FC-72 1. 5Kg	46,000	<b>46,900</b>
2311	6-380-09	フロリナート FC-3283	47,500	<b>48,400</b>
2311	6-380-01	フロリナート FC-40 1. 5Kg	59,800	<b>61,000</b>
2311	6-380-02	フロリナート FC-43 1. 5Kg	67,000	<b>68,400</b>
2312	1-2760-02	循環用不凍液 45-206	10,600	<b>11,700</b>
2312	2-7993-01	不凍液(A-ブライン) SB-PFP	13,200	<b>14,500</b>
2312	5-5657-01	不凍液 ナイブラインNFP	15,400	<b>16,900</b>
2312	63-1271-57	NFP 不凍液ナイブラインドラム缶ピンク	170,000	<b>187,000</b>
2313	6-042-01	モリコートHPグリース HP-300	23,000	<b>25,300</b>
2313	6-042-02	モリコートHPグリース HP-500	19,600	<b>21,400</b>
2314	6-373-03	グリース HVG 50g	2,900	<b>3,200</b>
2315	6-375-01	真空用グリース 50g	2,300	<b>2,500</b>
2316	8-248-01	ボンドクイック5 16131	1,160	<b>1,000</b>
2321	1-8286-01	スライドコート フッ素樹脂潤滑皮膜	3,870	<b>3,890</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2335	3-8189-04	クローズラベル 9303985 250枚	14,900	<b>13,500</b>
2335	3-8189-05	クローズラベル 9303980 250枚	14,900	<b>13,500</b>
2335	3-8189-06	クローズラベル 9303982 250枚	14,900	<b>14,500</b>
2335	3-8190-01	ラベルディスペンサー 9303919	17,000	<b>15,300</b>
2335	3-8190-02	ラベルディスペンサー 9303989	24,000	<b>21,600</b>
2339	1-4784-01	アズフロンテープPTW13-008	1,350	<b>1,490</b>
2339	1-4784-02	アズフロンテープPTW19-008	2,000	<b>2,200</b>
2339	1-4784-03	アズフロンテープPTW25-008	2,600	<b>2,900</b>
2339	1-4785-01	アズフロンテープPTW13-013	1,500	<b>1,700</b>
2339	1-4785-02	アズフロンテープPTW19-013	2,200	<b>2,400</b>
2339	1-4785-03	アズフロンテープPTW25-013	2,800	<b>3,100</b>
2339	1-4786-01	アズフロンテープPTW13-018	1,850	<b>2,100</b>
2339	1-4786-02	アズフロンテープPTW19-018	2,700	<b>2,900</b>
2339	1-4786-03	アズフロンテープPTW25-018	3,600	<b>3,900</b>
2339	1-4797-01	アズフロンガラステープGW13-013	1,400	<b>1,600</b>
2339	1-4797-02	アズフロンガラステープGW19-013	2,050	<b>2,300</b>
2339	1-4797-03	アズフロンガラステープGW25-013	2,650	<b>2,900</b>
2339	1-4797-04	アズフロンガラステープGW38-013	3,800	<b>4,200</b>
2339	1-4797-05	アズフロンガラステープGW50-013	5,100	<b>5,600</b>
2339	1-4799-01	アズフロンガラステープGW13-018	2,200	<b>2,400</b>
2339	1-4799-02	アズフロンガラステープGW19-018	3,200	<b>3,500</b>
2339	1-4799-03	アズフロンガラステープGW25-018	4,100	<b>4,500</b>
2339	1-4799-04	アズフロンガラステープGW38-018	6,700	<b>7,400</b>
2339	1-4799-05	アズフロンガラステープGW50-018	8,500	<b>9,400</b>
2339	1-1662-01	ガラステープ P-440 13×33	8,000	<b>8,400</b>
2339	1-1662-02	ガラステープ P-440 19×33	11,900	<b>12,500</b>
2339	1-1662-03	ガラステープ P-440 25×33	15,700	<b>16,500</b>
2340	1-6532-01	耐熱PTFEテープ P-422	11,550	<b>12,200</b>
2340	1-6532-02	耐熱PTFEテープ P-421	17,300	<b>18,200</b>
2341	1-7057-03	フッ素シールテープ (PTFE) 15m2入	480	<b>540</b>
2344	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	15,900	<b>16,700</b>
2347	5-5018-01	カプトンテープ P-221 1/2インチ	4,300	<b>4,520</b>
2347	5-5018-02	カプトンテープ P-221 3/4インチ	6,400	<b>6,720</b>
2347	5-5018-03	カプトンテープP-222 12. 7×33	7,880	<b>8,280</b>
2347	5-5018-04	カプトンテープP-222 19. 0×33	11,550	<b>12,150</b>
2347	5-5018-05	カプトンテープP-224 12. 7×33	5,150	<b>5,420</b>
2347	5-5018-06	カプトンテープP-224 19. 0×33	8,100	<b>8,520</b>
2347	1-6299-01	電気絶縁用テープP-223 12. 7mm	9,250	<b>9,800</b>
2347	1-6299-02	電気絶縁用テープP-223 19mm	13,900	<b>14,600</b>
2349	1-1708-01	ポリイミドテープPB416-10-30	1,250	<b>1,380</b>
2349	1-1708-02	ポリイミドテープPB416-20-30	2,700	<b>2,980</b>
2351	1-6533-01	耐熱ガラス布テープ P-212	5,000	<b>5,250</b>
2359	8-234-01	プロテクションテープ821 76. 2mm	4,800	<b>4,950</b>
2359	8-234-02	プロテクションテープ821 101. 6	5,100	<b>5,250</b>
2360	3-8409-01	緩衝材 小袋No. 2 1袋	120	<b>130</b>
2360	3-8409-02	緩衝材 小袋No. 2 20袋	1,400	<b>1,550</b>
2360	3-8409-03	緩衝材 小袋No. 2 200袋	12,800	<b>14,500</b>
2362	8-243-06	スコッチテープ用ディスペンサー C-25	5,310	<b>5,470</b>
2362	8-243-13	スコッチテープ用ディスペンサー P-52	7,350	<b>7,570</b>
2363	2-9928-03	ストレッチフィルムNES 8巻	7,200	<b>7,700</b>
2363	2-9928-01	ストレッチフィルムFK 15μ 6巻	5,250	<b>5,500</b>
2363	2-9928-02	ストレッチフィルムFB 17μ 6巻	5,750	<b>6,050</b>
2376	7-4112-01	スーパーロングトイレットペーパーシングル	480	<b>520</b>
2376	7-4112-02	スーパーロングトイレットペーパーw 4個	480	<b>520</b>
2380	5-3079-41	卓上シーラー 白 NL-202J	20,000	<b>22,000</b>
2380	5-3079-42	卓上シーラー 白 NL-302J	30,000	<b>33,000</b>
2380	5-3080-21	卓上シーラー 白 NL-202JC-5	25,000	<b>28,000</b>
2380	5-3079-43	卓上シーラー 白 NL-302JC-5	37,000	<b>41,000</b>
2384	3-8131-01	フリーハンドシーラー NL-252FH	60,000	<b>65,000</b>
2384	3-8131-02	フリーハンドシーラー NL-302FH	80,000	<b>85,000</b>
2384	3-8130-01	ハイパワーシーラーNL-202JW-10	80,000	<b>85,000</b>
2386	1-5285-21	スタンドシーラー NL-303PS-5	100,000	<b>105,000</b>
2386	1-5285-22	スタンドシーラー NL-453PS-5	120,000	<b>125,000</b>
2386	1-5285-23	スタンドシーラー NL-603PS-5	150,000	<b>160,000</b>
2386	1-5285-25	スタンドシーラー NL-303SW-5	130,000	<b>135,000</b>
2398	4-2046-01	EPL4590E サンプルバッグ	18,000	<b>16,000</b>
2398	4-2046-02	EPL5590E サンプルバッグ	21,000	<b>19,000</b>
2399	3-1588-01	チャック付きアルミ袋115×90+28	450	<b>490</b>
2399	3-1588-02	チャック付きアルミ袋160×100+30	570	<b>610</b>
2399	3-1588-03	チャック付きアルミ袋170×110+33	620	<b>660</b>
2402	6-5712-01	ラボクロック ELT-0	26,000	<b>27,500</b>
2402	6-5713-01	ラボクロック ELT-1	39,000	<b>41,500</b>
2402	6-5714-01	ラボクロック ELT-2	45,000	<b>48,000</b>
2402	1-9044-01	ラボクロック ELT-4	37,500	<b>39,500</b>
2410	3-332-01	キーチェーンタイマー 5045AS	5,400	<b>6,000</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2410	3-332-01-20	キーチェーンタイマー 5045AS校正付	11,400	<b>12,000</b>
2416	3-330-01	耐衝撃ストップウォッチ 1042AS	4,500	<b>5,000</b>
2416	3-330-01-20	耐衝撃ストップウォッチ1042AS 校正	10,500	<b>11,000</b>
2419	3-663-05	アルカリ乾電池 LA-9VX1 1本入	260	<b>270</b>
2421	2-7874-01	ラボアラート LB-ALT	29,500	<b>30,000</b>
2421	1-6011-01	フットタップ AFT-1	21,800	<b>22,800</b>
2423	8-038-01	OAアダプター(15A用)	690	<b>500</b>
2424	1-3681-01	標準型電工ドラム NP-304D	8,630	<b>12,800</b>
2424	1-3681-02	標準型電工ドラム NP-E34	12,400	<b>19,100</b>
2426	3-797-01	メカニックツールセット 54006	43,800	<b>44,800</b>
2426	3-797-02	54007 メカニックツールセット両開き	38,800	<b>39,800</b>
2426	61-4086-03	800S-346DO ツールセット両開き	38,800	<b>43,000</b>
2427	1-3478-12	ニッパー-5141 小	7,400	<b>6,800</b>
2427	1-3478-13	ニッパー-5142 小	7,500	<b>6,800</b>
2427	1-3478-14	ニッパー-5150 大	7,500	<b>6,800</b>
2427	1-3478-15	ニッパー-5151 大	7,700	<b>6,900</b>
2427	1-3478-16	ニッパー-5152 大	7,800	<b>7,000</b>
2427	1-3479-11	ニッパー-5540	7,800	<b>7,000</b>
2427	1-3479-12	ニッパー-5541	8,100	<b>7,200</b>
2427	1-3479-13	ニッパー-5542	8,300	<b>7,400</b>
2428	3-9977-01	マイクロニッパー 1PK-037S	620	<b>780</b>
2429	3-9924-01	フラットノーズブライヤー1PK-054S	620	<b>760</b>
2429	3-9924-02	フラットノーズブライヤー 1PK-706	950	<b>1,100</b>
2429	3-9919-02	グリップブライヤー PN-378D	1,500	<b>1,700</b>
2429	3-9920-02	ノーズグリップブライヤー PN-378E	1,500	<b>1,700</b>
2431	3-9960-01	両口スパナセット 9本入り	6,500	<b>7,100</b>
2431	3-9960-02	両口スパナセット 13本入り	11,500	<b>12,800</b>
2431	3-9921-01	モンキーレンチ 1PK-H026	1,000	<b>1,100</b>
2431	3-9921-02	モンキーレンチ 1PK-H028	1,300	<b>1,400</b>
2432	61-9570-86	RBM-200 防爆モンキーレンチ	16,900	<b>18,610</b>
2432	61-9570-87	RBM-250 防爆モンキーレンチ	21,600	<b>23,780</b>
2432	61-9570-88	RBM-300 防爆モンキーレンチ	30,000	<b>33,080</b>
2432	61-9570-90	RBM-450 防爆モンキーレンチ	56,700	<b>62,360</b>
2433	3-9925-02	六角棒レンチセット HW-229B	1,200	<b>1,300</b>
2433	3-9976-01	ナイフ型六角棒レンチセットHW-121M	1,400	<b>1,500</b>
2434	61-9571-27	RBHX-1. 5 防爆六角棒レンチ	4,600	<b>5,070</b>
2434	61-9571-29	RBHX-2. 5 防爆六角棒レンチ	5,800	<b>6,420</b>
2434	61-9571-31	RBHX-4 防爆六角棒レンチ 4mm	6,100	<b>6,660</b>
2434	61-9571-32	RBHX-5 防爆六角棒レンチ 5mm	6,300	<b>6,900</b>
2434	61-9571-33	RBHX-6 防爆六角棒レンチ 6mm	6,500	<b>4,700</b>
2434	61-9571-34	RBHX-8 防爆六角棒レンチ 8mm	7,400	<b>8,090</b>
2434	61-9571-35	RBHX-10 防爆六角棒レンチ10mm	9,300	<b>10,200</b>
2434	61-9571-26	RBHX-9S 防爆六角棒レンチセット	55,000	<b>60,120</b>
2434	3-9978-01	ドライバーセット SD-081A	1,850	<b>1,980</b>
2434	3-9978-02	ドライバーセット SD-081B	1,900	<b>2,000</b>
2441	3-9958-01	ケーブルカッター 8PK-SR500	16,500	<b>18,700</b>
2446	3-108-01	ミラー MS-391	2,980	<b>3,200</b>
2446	3-108-02	ミラー 1PK-390G	2,980	<b>3,500</b>
2447	4-2345-01	RL40W-Y-P ダイヤル錠	1,910	<b>2,100</b>
2447	4-2345-02	RL40W-R-P ダイヤル錠	1,910	<b>2,100</b>
2447	4-2345-03	RL40W-GN-P ダイヤル錠	1,910	<b>2,100</b>
2447	4-2345-04	RL40W-B-P ダイヤル錠	1,910	<b>2,100</b>
2447	4-2345-05	RL40W-GY-P ダイヤル錠	1,910	<b>2,100</b>
2447	4-2345-06	RL40W-BK-P ダイヤル錠	1,910	<b>2,100</b>
2450	3-7128-10	分子モデルシステムナトリウム塩化物27個	6,700	<b>6,000</b>
2450	3-9228-02	DNA分子模型組立キット	38,900	<b>39,900</b>
2469	4-1460-01	HDCR80GP50 スピンドルケース	1,250	<b>1,420</b>
2469	4-1460-02	HDCR80GP10SC スリムケース	640	<b>710</b>
2469	4-1460-03	HDDR120JCP50スピンドルケース	1,560	<b>1,720</b>
2469	4-1460-04	HDDR12JCP10SCスリムケース	700	<b>780</b>
2469	3-664-11	メディアディスク L-CD50P	1,260	<b>1,520</b>
2469	3-664-12	ブランクメディアディスク L-DD50P	1,580	<b>1,710</b>
2469	3-664-03	メディアディスク ACPR16X50PW	1,600	<b>1,760</b>
2469	3-664-04	ブランクメディアディスクL-DRW20P	1,560	<b>1,800</b>
2469	3-664-05	ブランクメディアディスク L-DDL10P	1,200	<b>1,350</b>
2469	61-3648-85	MF-HMU204GWH USBメモリ	1,450	<b>1,680</b>
2469	61-3648-86	MF-HMU208GBKUSBフラッシュ	2,100	<b>2,400</b>
2478	3-5562-01	ホワイトボードZSHSWB7560WH	13,560	<b>14,600</b>
2482	4-1556-21	ライトパネル バルス式専用調光器	13,300	<b>16,700</b>
2482	4-1556-22	ライトパネル アナログ式専用調光器	16,700	<b>20,100</b>
2495	7-7996-01	A7ブルー にじまない破れにくいメモ	700	<b>480</b>
2499	4-2910-01	モノクロLEDプリンター B432DNW	85,400	<b>93,000</b>
2499	4-2909-01	カラーLEDプリンター C824DN	65,200	<b>73,600</b>
2499	4-2909-02	カラーLEDプリンター C835DNW	127,700	<b>178,000</b>
2504	3-9845-01	ビニール傘 2073	350	<b>400</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2504	3-9845-02	ビニール傘 2074 持ち手白色	630	<b>760</b>
2504	3-9845-03	ビニール傘 2077 持ち手白色	900	<b>960</b>
2522	4-395-01	洗浄器用3段式バスケット	1,800	<b>1,990</b>
2522	4-395-02	洗浄器用3段式バスケット架台	4,700	<b>5,100</b>
2524	1-2160-01	超音波洗浄器 ASU-2	47,000	<b>49,500</b>
2524	1-2160-02	超音波洗浄器 ASU-3	68,000	<b>71,500</b>
2524	1-2160-03	超音波洗浄器 ASU-6	108,000	<b>113,000</b>
2524	1-2160-04	超音波洗浄器 ASU-10	138,000	<b>145,000</b>
2524	1-2160-05	超音波洗浄器 ASU-20	210,000	<b>220,000</b>
2524	1-2162-01	超音波洗浄器 ASU-2M	58,000	<b>60,900</b>
2524	1-2162-02	超音波洗浄器 ASU-3M	80,800	<b>84,900</b>
2524	1-2162-03	超音波洗浄器 ASU-6M	117,000	<b>123,000</b>
2524	1-2162-04	超音波洗浄器 ASU-10M	153,000	<b>160,800</b>
2524	1-2162-05	超音波洗浄器 ASU-20M	215,000	<b>225,000</b>
2524	1-2161-03	超音波洗浄器 ASU-6D	130,000	<b>136,500</b>
2524	1-2161-04	超音波洗浄器 ASU-10D	168,000	<b>176,000</b>
2524	1-2161-05	超音波洗浄器 ASU-20D	238,000	<b>249,000</b>
2525	1-4591-11	超音波洗浄機バスケットASU2/US1用	6,500	<b>7,000</b>
2525	1-4591-12	超音波洗浄機バスケットASU3/US2用	8,200	<b>8,900</b>
2525	1-4591-43	超音波洗浄器バスケット ASU-6用	9,000	<b>9,700</b>
2525	1-4591-14	超音波洗浄機バスケットASU10/US4	9,800	<b>10,600</b>
2525	1-4591-15	超音波洗浄機バスケットASU20/US5	10,500	<b>11,300</b>
2534	1-2764-11	卓上型超音波洗浄機 US-600ES	450,000	<b>495,000</b>
2535	1-1605-02	大型超音波洗浄器 MUC-63	309,000	<b>320,000</b>
2537	6-9239-11	超音波洗浄機 US-35KS(A)	550,000	<b>605,000</b>
2537	6-9239-12	超音波洗浄機 US-50KS(A)	750,000	<b>825,000</b>
2537	6-9239-13	超音波洗浄機 US-75KS(A)	950,000	<b>1,045,000</b>
2537	6-9239-14	超音波洗浄機 US-100KS(A)	1,200,000	<b>1,320,000</b>
2538	1-2734-05	超音波洗浄機SU-300A	300,000	<b>330,000</b>
2538	1-2734-06	超音波洗浄機SU-300B	300,000	<b>330,000</b>
2538	1-2734-01	超音波洗浄機 SU-600A	400,000	<b>440,000</b>
2538	1-2734-02	超音波洗浄機 SU-600B	400,000	<b>440,000</b>
2538	1-2734-03	超音波洗浄機 SU-600C	400,000	<b>440,000</b>
2542	2-9657-11	2槽式小型洗濯機AHB-03	15,200	<b>17,800</b>
2546	6-9603-01	液体洗剤(スキヤット) 20X 2kg	3,300	<b>3,400</b>
2546	6-9603-02	液体洗剤(スキヤット) 20X 5kg	7,500	<b>7,700</b>
2546	6-9603-11	液体洗剤 20X 20kg	29,400	<b>30,200</b>
2546	6-9603-03	液体洗剤スキヤット20X-PF 2kg	3,700	<b>3,800</b>
2546	6-9603-04	液体洗剤スキヤット20X-PF 5kg	8,500	<b>8,700</b>
2546	6-9603-13	液体洗剤 20X-PF 20kg	30,900	<b>31,700</b>
2546	6-9603-07	液体洗剤 50X-PU 2kg	3,900	<b>4,000</b>
2546	6-9603-08	液体洗剤 50X-PU 5kg	9,300	<b>9,500</b>
2546	6-9603-09	液体洗剤 20X-AB 2kg	4,200	<b>4,300</b>
2546	6-9603-10	液体洗剤 20X-AB 5kg	9,700	<b>9,900</b>
2546	6-9603-05	液体洗剤スキヤット20X-N 2kg	3,900	<b>4,000</b>
2546	6-9603-06	液体洗剤スキヤット20X-N 5kg	8,900	<b>9,100</b>
2546	6-9603-12	液体洗剤 20X-N 20kg	31,600	<b>32,400</b>
2550	2-8270-01	クリーナー-30	2,360	<b>2,440</b>
2571	2-3682-01	ツメブラシ用ラック 卓上用	3,200	<b>3,500</b>
2571	2-3682-02	ツメブラシ用ラック 壁掛用	3,200	<b>3,500</b>
2576	6-9662-01	スーパーハイジーンブラシ HG05ブルー	2,900	<b>2,700</b>
2576	6-9662-02	スーパーハイジーンブラシ HG05レッド	2,900	<b>2,700</b>
2582	1-3450-01	ステンレス丸型洗浄カゴ小φ150	2,400	<b>2,600</b>
2582	1-3450-02	ステンレス丸型洗浄カゴ中φ200	3,100	<b>3,400</b>
2582	1-3450-03	ステンレス丸型洗浄カゴ特大φ250	5,100	<b>5,600</b>
2582	1-3450-04	ステンレス丸型洗浄カゴ大φ300	8,800	<b>9,600</b>
2582	1-3450-05	ステンレス丸型洗浄カゴ特大φ400	11,000	<b>12,000</b>
2582	1-3451-01	ステンレス角型洗浄カゴ小φ150	2,150	<b>2,400</b>
2582	1-3451-02	ステンレス角型洗浄カゴ中φ200	2,900	<b>3,200</b>
2582	1-3451-03	ステンレス角型洗浄カゴ特大φ250	4,900	<b>5,400</b>
2582	1-3451-04	ステンレス角型洗浄カゴ大φ300	9,500	<b>10,500</b>
2582	1-3451-05	ステンレス角型洗浄カゴ特大φ400	12,000	<b>13,000</b>
2582	7-5331-05	ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパー付) 小	3,200	<b>3,800</b>
2582	7-5331-04	ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパー付) 中	4,000	<b>4,800</b>
2582	7-5331-03	ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパー付) 特大	5,900	<b>7,000</b>
2582	7-5331-02	ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパー付) 大	11,900	<b>14,300</b>
2582	7-5331-01	ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパー付) 特大	14,200	<b>17,000</b>
2582	7-5332-05	ステンレス角型洗浄カゴ(テーパー付) 小	3,200	<b>3,800</b>
2582	7-5332-04	ステンレス角型洗浄カゴ(テーパー付) 中	4,000	<b>4,800</b>
2582	7-5332-03	ステンレス角型洗浄カゴ(テーパー付) 特大	5,800	<b>7,000</b>
2582	7-5332-02	ステンレス角型洗浄カゴ(テーパー付) 大	13,000	<b>15,600</b>
2582	7-5332-01	ステンレス角型洗浄カゴ(テーパー付) 特大	15,600	<b>18,500</b>
2582	4-097-05	ステン丸型洗浄カゴ 小	3,350	<b>3,900</b>
2582	4-097-04	ステン丸型洗浄カゴ 中	4,200	<b>4,900</b>
2582	4-097-03	ステン丸型洗浄カゴ 特大	6,800	<b>7,900</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2582	4-097-02	ステン丸型洗浄カゴ 大	13,000	<b>15,000</b>
2582	4-097-01	ステン丸型洗浄カゴ 特大	16,000	<b>18,400</b>
2582	4-098-05	ステン角型洗浄カゴ 小	3,400	<b>4,000</b>
2582	4-098-04	ステン角型洗浄カゴ 中	4,400	<b>5,100</b>
2582	4-098-03	ステン角型洗浄カゴ 特中	7,000	<b>8,100</b>
2582	4-098-02	ステン角型洗浄カゴ 大	14,000	<b>16,100</b>
2582	4-098-01	ステン角型洗浄カゴ 特大	17,000	<b>19,600</b>
2583	2-811-01	ステンレス折畳洗浄カゴFDWB-315	21,000	<b>22,500</b>
2583	2-811-02	ステンレス折畳洗浄カゴFDWB-415	22,000	<b>24,000</b>
2583	4-101-02	ステン洗浄カゴSS 小	4,700	<b>5,100</b>
2583	4-101-01	ステン洗浄カゴSS 大	5,600	<b>6,100</b>
2584	4-107-01	ステン角アミバット 浅10枚取	1,980	<b>2,200</b>
2584	4-107-02	ステン角アミバット 浅12枚取	1,830	<b>2,120</b>
2584	7-4002-01	ステン角超深アミバット キャビネット	1,700	<b>1,870</b>
2584	7-4002-05	ステン角超深アミバット 21枚取	2,130	<b>2,350</b>
2584	7-4002-02	ステン角超深アミバット 15枚取	2,480	<b>2,730</b>
2584	7-4002-06	ステン角超深アミバット 12枚取	2,840	<b>3,130</b>
2584	7-4002-03	ステン角超深アミバット 10枚取	3,740	<b>4,120</b>
2584	7-4002-07	ステン角超深アミバット 8枚取	5,100	<b>5,610</b>
2584	7-4002-04	ステン角超深アミバット 6枚取	6,500	<b>7,150</b>
2585	0-1419-02	ナビラックバスケット NVM-75	15,500	<b>18,000</b>
2585	0-1419-01	ナビラックバスケット NVM-125	17,000	<b>20,000</b>
2585	0-1419-03	ナビラックバスケット NVM-200	19,500	<b>23,000</b>
2586	4-108-03	ステン丸型万能カゴ 小	1,360	<b>1,500</b>
2586	4-108-02	ステン丸型万能カゴ 中	2,100	<b>2,310</b>
2586	4-108-01	ステン丸型万能カゴ 大	2,850	<b>3,140</b>
2586	1-4952-01	手付き洗浄カゴ 小	3,800	<b>4,300</b>
2586	1-4952-02	手付き洗浄カゴ 中	4,400	<b>4,830</b>
2586	1-4952-03	手付き洗浄カゴ 大	4,900	<b>5,390</b>
2586	1-4952-04	手付き洗浄カゴ 特大	5,900	<b>6,440</b>
2593	2-7836-21	エコミー器具乾燥器 EKK-450N	122,000	<b>126,000</b>
2593	2-7836-22	エコミー器具乾燥器 EKK-700N	152,000	<b>157,000</b>
2593	2-7836-23	エコミー器具乾燥器 EKK-1200N	182,000	<b>194,000</b>
2593	3-572-01	器具乾燥器 FKK-700N	175,000	<b>180,000</b>
2593	3-572-02	器具乾燥器 FKK-1200N	198,000	<b>210,000</b>
2594	3-5031-11	ニューダストアウトドライAG-SDN	135,000	<b>140,000</b>
2594	3-5032-11	ニューダストアウトドライAG-WDN	165,000	<b>172,000</b>
2594	3-5031-12	AG-SDNS ニューダストアウトドライ	106,000	<b>110,000</b>
2594	3-5032-12	AG-WDNS ニューダストアウトドライ	135,000	<b>142,000</b>
2601	3-607-01	カゴ付ワゴン MT-5053	19,800	<b>21,000</b>
2601	3-607-02	カゴ付ワゴン MT-5054	19,800	<b>21,000</b>
2602	3-237-01	ロータリーシリンドラー掛	28,000	<b>33,000</b>
2602	1-6114-01	ブラシ乾燥スタンド BS-S	14,500	<b>17,000</b>
2603	2-722-01	メスシリンドラーラック小・中サイズ用	21,500	<b>23,000</b>
2603	2-722-02	メスシリンドラーラック中・大サイズ用	35,000	<b>37,000</b>
2604	3-8173-01	卓上乾燥ラック 9003356	40,000	<b>36,000</b>
2604	3-8173-02	卓上乾燥ラック 9003357	49,000	<b>44,000</b>
2604	3-8174-01	壁掛け乾燥ラック 9003344	36,500	<b>37,600</b>
2604	3-8174-02	壁掛け乾燥ラック 9003355	43,000	<b>44,300</b>
2604	3-8174-03	壁掛け乾燥ラック 9003366	49,800	<b>51,300</b>
2604	3-8174-04	壁掛け乾燥ラック 9003374	38,500	<b>39,700</b>
2604	3-8174-05	壁掛け乾燥ラック 9003375	45,000	<b>46,300</b>
2604	3-8174-06	壁掛け乾燥ラック 9003376	52,000	<b>53,600</b>
2605	1-1593-02	ワイヤードライボード 卓上コンバート型	9,500	<b>11,200</b>
2605	4-154-01	ワイヤードライボード卓上型	14,400	<b>17,000</b>
2605	1-1593-04	ワイヤードライボード 卓上ネット型	7,000	<b>8,200</b>
2605	4-154-02	ワイヤードライボード壁掛型	10,700	<b>12,500</b>
2605	4-155-02	ワイヤードライボードW型フック	880	<b>1,030</b>
2605	4-155-03	ワイヤードライボードWS型フック	1,000	<b>1,200</b>
2605	4-155-04	ワイヤードライボードWW型フック	1,300	<b>1,500</b>
2606	2-803-01	サイエンスオートクレーブNCC-16LV	289,000	<b>319,000</b>
2606	2-803-02	サイエンスオートクレーブNCC-16LVB	298,000	<b>328,000</b>
2606	2-8059-01	サイエンスオートクレーブNCC-1701	191,000	<b>221,000</b>
2606	2-8059-02	サイエンスオートクレーブNCC-1701B	192,000	<b>222,000</b>
2610	2-6393-42	乾熱滅菌器 KM-300V	117,000	<b>120,000</b>
2610	2-6393-44	乾熱滅菌器 KM-300V-R	117,000	<b>120,000</b>
2610	2-6393-41	乾熱滅菌器 KM-450V	132,000	<b>135,000</b>
2610	2-6393-45	乾熱滅菌器 KM-450V-R	132,000	<b>135,000</b>
2610	2-6393-43	乾熱滅菌器 KM-600V	170,000	<b>175,000</b>
2610	2-6393-46	乾熱滅菌器 KM-600V-R	170,000	<b>175,000</b>
2611	4-197-02	滅菌缶 MK-6カゴ	8,800	<b>9,500</b>
2613	1-4236-01	円形試験管立て RSS-140	7,600	<b>8,200</b>
2613	1-4236-02	円形試験管立て RSS-210	9,300	<b>10,000</b>
2615	4-205-14	滅菌カード AC-03P 500枚入	4,000	<b>6,000</b>
2616	3-5279-44	インジケーター A2X10/6 100枚	70,000	<b>75,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2620	2-4129-01	オートクレーブバッグVOG1550 百枚	6,000	<b>6,600</b>
2620	2-4129-02	オートクレーブバッグVOG1960 百枚	7,500	<b>8,250</b>
2620	2-4129-03	オートクレーブバッグVOG2260 百枚	8,000	<b>8,800</b>
2620	1-1597-01	ピオラモACバッグVOB5575 100枚入	10,000	<b>11,000</b>
2620	1-1597-02	ピオラモACバッグVOB6080 100枚入	12,000	<b>13,200</b>
2621	1-1471-01	オートクレーブ廃棄バッグ S 100枚	2,150	<b>2,300</b>
2621	1-1471-02	オートクレーブ廃棄バッグ M 100枚	5,400	<b>5,800</b>
2621	1-1471-03	オートクレーブ廃棄バッグ L 100枚	7,100	<b>7,600</b>
2622	1-3343-01	滅菌用オートクレーブ袋220-300 百枚	2,600	<b>2,800</b>
2622	1-3343-02	滅菌用オートクレーブ袋300-600 百枚	5,200	<b>5,700</b>
2622	1-3343-03	滅菌用オートクレーブ袋600-900 百枚	12,200	<b>13,500</b>
2624	8-361-01	バイオハザード用架台 NO. 1用	8,000	<b>9,000</b>
2624	8-361-02	バイオハザード用架台 NO. 2用	8,500	<b>9,500</b>
2624	8-361-03	バイオハザード用架台 NO. 3用	7,500	<b>8,500</b>
2627	0-137-01	殺菌灯付保管庫 DM-5	37,500	<b>41,000</b>
2627	0-137-02	殺菌灯付保管庫 DM-90	63,700	<b>67,000</b>
2628	1-7657-01	殺菌線消毒保管庫 DM-3D	88,000	<b>95,000</b>
2628	1-7657-02	DM-4D 殺菌線消毒保管庫	108,000	<b>113,000</b>
2629	0-2380-11	UVロッカー UVL-1・OW	98,000	<b>103,000</b>
2629	0-2380-12	UVロッカー UVL-2・OW	169,000	<b>180,000</b>
2630	7-5640-01	クリーンボックススリム8DM-SLT-G	148,000	<b>162,000</b>
2630	7-5640-02	クリーンボックス DM-WLT-G	264,000	<b>288,000</b>
2630	0-139-13	殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)	240,000	<b>271,000</b>
2630	0-139-11	紫外線殺菌灯付ロッカー AL-G	395,000	<b>433,000</b>
2630	0-1112-11	紫外線殺菌灯付ロッカー ALG-G	470,000	<b>497,000</b>
2630	7-5622-32	50HzスリッパボックスUZ-N9500	179,000	<b>199,000</b>
2630	7-5622-33	60HzスリッパボックスUZ-N9500	179,000	<b>199,000</b>
2630	7-5622-34	50HzスリッパボックスUZ-N15000	249,000	<b>269,000</b>
2630	7-5622-35	60HzスリッパボックスUZ-N15000	249,000	<b>269,000</b>
2633	1-2616-21	バキュームクリーナーAERO21-01PC	50,000	<b>54,000</b>
2633	1-2616-11	バッグ+フィルター 107419590	4,800	<b>5,190</b>
2634	3-8305-01	バキュームクリーナー AVP300ECO	29,800	<b>35,700</b>
2634	3-8305-02	バキュームクリーナーAVP300HEPA	38,800	<b>45,400</b>
2634	3-8305-11	ホースコンプリート	16,000	<b>17,300</b>
2634	3-8305-12	エクステンションチューブ	2,900	<b>3,140</b>
2634	3-8305-13	クレビスノズル	2,200	<b>2,380</b>
2634	3-8305-14	ブラシノズル(32mm)	1,800	<b>1,950</b>
2634	3-8305-15	コンビノズル(32mm)	7,000	<b>7,600</b>
2634	3-8305-16	サックフィルタ	5,900	<b>6,400</b>
2634	8-7060-12	HEPAフィルター 1枚入	4,200	<b>4,540</b>
2634	8-7060-11	ペーパーパック1袋 10枚入	2,350	<b>2,540</b>
2634	3-8305-19	モーターフィルタ(3枚)	2,000	<b>2,160</b>
2649	8-5256-01	折りたたみ式傘立て 61-382-1-1	8,300	<b>10,300</b>
2649	8-5256-02	折りたたみ式傘立て 61-382-1-2	12,400	<b>14,300</b>
2650	2-7848-01	ダストカートエコノミー DC-EC45	12,000	<b>12,800</b>
2650	2-7848-02	ダストカートエコノミー DC-EC70	13,500	<b>14,500</b>
2650	2-7848-03	ダストカートエコノミDC-EC45SUS	28,000	<b>30,000</b>
2650	2-7848-04	ダストカートエコノミDC-EC70SUS	38,000	<b>41,000</b>
2650	7-5330-01	ダストカート(ゴミ箱) DC 本体	26,300	<b>29,000</b>
2653	3-809-01	セーフティコンテナ 0311-150F	560	<b>670</b>
2653	3-809-02	セーフティコンテナ 0322-150R	630	<b>750</b>
2653	3-809-03	セーフティコンテナ 0320-1500	1,530	<b>1,830</b>
2661	2-7849-01	ワンタッチバッグセッター OBS-EZ	3,700	<b>4,000</b>
2665	4-552-01	ブラシマット HM1	1,900	<b>1,800</b>
2665	4-552-02	ブラシマット HM2	1,400	<b>1,300</b>
2673	3-6566-01	3PLYマスク個包装 C-3PLWCPI	1,480	<b>1,850</b>
2676	8-7842-01	サージカルマスクSMEBブルー 50枚	570	<b>760</b>
2676	8-7842-02	サージカルマスクSMEPピンク 50枚	570	<b>760</b>
2676	8-7842-03	サージカルマスク SMEW 白 50枚	990	<b>760</b>
2677	8-3050-03	フィルターマスク SM200 50入	4,600	<b>4,800</b>
2678	8-3050-01	フィルターマスク SM-116 20入	6,200	<b>6,500</b>
2678	8-3050-02	フィルターマスク SM216 20入	6,600	<b>7,000</b>
2680	2-059-01	クラスEマスクRT-1A 25枚	4,000	<b>5,100</b>
2691	8-4000-01	防毒マスク 6000 S(有機ガス用)	3,290	<b>3,330</b>
2691	8-4000-02	防毒マスク 6000 M(有機ガス用)	3,290	<b>3,330</b>
2691	8-4000-03	防毒マスク 6000 L(有機ガス用)	3,290	<b>3,330</b>
2691	1-7832-21	防毒マスク 6500QLS CL2-3	3,430	<b>3,470</b>
2691	1-7832-22	防毒マスク 6500QLM CL2-3	3,430	<b>3,470</b>
2691	1-7832-23	防毒マスク 6500QLL CL2-3	3,430	<b>3,470</b>
2691	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,370	<b>1,390</b>
2691	8-4001-05	吸収缶コンピネーション用6002 2個入	2,890	<b>2,920</b>
2691	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001/2091-L3	3,430	<b>3,470</b>
2691	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,350	<b>1,370</b>
2691	2-1051-21	防塵マスク6500QL2091-RL3S	4,660	<b>4,710</b>
2691	2-1051-22	防塵マスク6500QL2091-RL3M	4,660	<b>4,710</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2691	2-1051-23	防塵マスク6500QL2091ーRL3L	4,660	<b>4,710</b>
2691	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,370	<b>1,390</b>
2691	8-4001-05	吸収缶コンビネーション用6002 2個入	2,890	<b>2,920</b>
2691	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001／2091ーL3	3,430	<b>3,470</b>
2691	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,350	<b>1,370</b>
2691	3-5493-01	マスクセット1200／3311Jー55	2,000	<b>2,020</b>
2691	3-5493-02	マスクセット1200／3301Jー55	1,870	<b>1,890</b>
2692	8-5018-01	防毒マスクNo. 3100 S／Mサイズ	2,550	<b>2,780</b>
2692	8-5018-02	防毒マスクNo. 3200 M／Lサイズ	2,750	<b>2,780</b>
2692	8-5018-21	有機ガス用吸収缶 3301Jー55	364	<b>370</b>
2692	8-5018-24	防塵有機ガス用吸収缶 3311Jー55	480	<b>490</b>
2692	8-5018-23	有機ガス用吸収缶 3301Jー100	416	<b>420</b>
2692	8-5018-26	防塵有機ガス用吸収缶 3311Jー100	530	<b>540</b>
2692	8-5018-27	酸性ガス用吸収缶 3302J	480	<b>490</b>
2692	4-2709-11	3303J 吸収缶	710	<b>720</b>
2692	1-2874-01	防毒マスク 7700J M	3,240	<b>3,280</b>
2692	1-2874-12	有機ガス用吸収缶 7011Jー55	500	<b>510</b>
2692	1-2874-13	コンビネーションガス用吸収缶 7007J	480	<b>490</b>
2692	4-2709-01	HFー51 防毒マスク	3,200	<b>3,240</b>
2692	4-2709-02	HFー52 防毒マスク	3,200	<b>3,240</b>
2692	4-2709-11	3303J 吸収缶	710	<b>720</b>
2692	1-7253-01	防毒マスク 6000F	20,590	<b>20,800</b>
2692	8-4001-01	吸収缶 有機ガス用 6001 2個入	1,370	<b>1,390</b>
2692	8-4001-05	吸収缶コンビネーション用6002 2個入	2,890	<b>2,920</b>
2692	2-1051-12	吸収缶・ろ過材 6001／2091ーL3	3,430	<b>3,470</b>
2692	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,350	<b>1,370</b>
2702	4-2832-01	TRー800ー133J 呼吸用保護具	465,000	<b>469,650</b>
2702	4-2832-02	TRー800ー333J 呼吸用保護具	466,000	<b>470,660</b>
2702	4-2832-03	TRー800ー433J 呼吸用保護具	467,000	<b>471,670</b>
2702	4-2832-04	TRー800ー657J 呼吸用保護具	474,000	<b>478,740</b>
2702	2-5127-07	呼吸保護具JTRSー133J+	174,350	<b>176,100</b>
2702	2-5127-08	呼吸保護具JTRSー333J+	174,900	<b>176,700</b>
2702	2-5127-02	呼吸用保護具JTRSー433J+	201,340	<b>203,400</b>
2702	2-5127-05	呼吸保護具JTRSー655J+	184,250	<b>186,100</b>
2702	2-5127-01	呼吸用保護具 JTRSー657J+	210,500	<b>212,600</b>
2702	2-5127-06	呼吸保護具JTRSー855J+	196,350	<b>198,300</b>
2702	2-5127-03	呼吸保護具JTRMー307J+	203,500	<b>205,500</b>
2702	2-5127-04	呼吸保護具JTRMー407J+	216,700	<b>218,900</b>
2703	8-5370-05	マスクケース シングル9個	49,000	<b>54,000</b>
2703	8-1081-21	防塵保護具保管庫 SPー1	98,000	<b>101,000</b>
2703	8-1081-22	防塵保護具保管庫 SPー2	140,000	<b>146,000</b>
2703	8-1081-23	防塵保護具用保管庫 SPー1用架台	28,400	<b>30,000</b>
2703	8-1081-24	防塵保護具用保管庫 SPー2用架台	41,300	<b>44,000</b>
2706	2-9812-01	保護メガネ SF201AF	860	<b>890</b>
2706	2-9812-03	保護メガネ SF401AF	1,350	<b>1,390</b>
2706	2-9812-04	保護メガネ SF402AF	1,350	<b>1,390</b>
2706	2-9812-05	保護メガネ SF401AFーFM	1,800	<b>1,860</b>
2706	63-7318-54	SF401XSGAFーBLU 保護めがね	1,600	<b>1,650</b>
2706	63-7318-55	SF401XSGAFーGRN 保護めがね	1,600	<b>1,650</b>
2706	63-7318-56	SF401XSGAFーWHT 保護めがね	1,600	<b>1,650</b>
2706	63-7318-57	SF401XAFーGRN 保護めがね	1,250	<b>1,290</b>
2706	63-7318-51	SF415AF 保護めがね	1,440	<b>1,490</b>
2706	63-7318-52	SF420AF 保護めがね	1,440	<b>1,490</b>
2706	63-7318-53	SF425AF 保護めがね	1,440	<b>1,490</b>
2706	63-2267-74	SF401SGAFBLU保護めがねクリア	1,700	<b>1,750</b>
2706	63-2267-75	SF401SGAFBLUF 保護めがね	2,100	<b>2,170</b>
2706	63-2267-73	SF407SGAFBLU保護めがねグレー	1,700	<b>1,750</b>
2706	63-7318-59	SF401SGAFREDJIS めがね	2,100	<b>2,170</b>
2706	63-7318-58	SF401SGAFーREDJIS めがね	1,700	<b>1,750</b>
2706	4-2989-01	SFーFOAM セキュアフィット めがね	750	<b>780</b>
2706	4-2990-03	SF3701ASーBLU N 保護眼鏡	1,670	<b>1,720</b>
2706	4-2990-01	SF3701SGAFーBLUN保護めがね	2,100	<b>2,170</b>
2706	4-2990-04	SF3701SGAFーGRN N保護眼鏡	2,100	<b>2,170</b>
2706	4-2990-05	SF3701SGAFーORG N保護眼鏡	2,100	<b>2,170</b>
2706	4-2990-02	SF3701XSGAFーBLUN めがね	2,370	<b>2,450</b>
2706	4-2990-06	SF3703SGAFーGRN 保護めがね	2,100	<b>2,170</b>
2706	4-2990-07	SF3707SGAFーBLU 保護めがね	2,100	<b>2,170</b>
2706	4-2990-08	SF3701ASGAFーBLU保護めがめ	2,100	<b>2,170</b>
2706	4-2990-09	SF3701XASGAFーBLU めがね	2,370	<b>2,450</b>
2707	3-6383-11	軽量保護メガネ 513010000	780	<b>800</b>
2710	1-2744-01	保護めがね 12166	1,150	<b>1,190</b>
2714	2-2975-01	セーフティゴーグル 334AF	970	<b>1,000</b>
2714	8-5021-12	保護メガネ EEー70FーJ	1,050	<b>1,380</b>
2715	63-7318-31	GG6001SGAFーBLK 保護ゴーグル	2,400	<b>2,480</b>
2715	63-7318-49	GG6001SGAFーGRN 保護ゴーグル	2,400	<b>2,480</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2715	63-7318-50	GG6001NSGAF 保護ゴーグル	2,400	<b>2,480</b>
2717	2-9810-11	保護ゴーグル 6X1. 00. 00. 00	2,900	<b>3,000</b>
2727	1-7693-01	コーティング保護面 126AFR	13,500	<b>12,000</b>
2729	2-876-01	レンズクリーナー3 100枚	980	<b>1,060</b>
2729	2-876-51	レンズクリーナー3 5 500枚	3,800	<b>4,090</b>
2729	6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	11,300	<b>11,980</b>
2729	6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	4,180	<b>4,430</b>
2729	6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	36,100	<b>38,300</b>
2729	8-5368-03	メガネゴーグルケース GGー8	19,800	<b>22,500</b>
2729	8-5368-04	メガネゴーグルケース GGー9	21,800	<b>25,000</b>
2729	8-5368-02	メガネゴーグルケース GGー12	25,800	<b>29,500</b>
2742	4-2968-01	44755 リバーシブルニトリルグローブ	6,100	<b>7,000</b>
2742	4-2968-02	44756 リバーシブルニトリルグローブ	6,100	<b>7,000</b>
2742	4-2968-03	44757 リバーシブルニトリルグローブ	6,100	<b>7,000</b>
2742	4-2968-04	44758 リバーシブルニトリルグローブ	6,100	<b>7,000</b>
2743	1-3274-11	ニトリルシルクゴム手袋NTーBLー04L	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3274-12	ニトリルシルクゴム手袋NTーBLー03M	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3274-13	ニトリルシルクゴム手袋NTーBLー02S	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3274-14	ニトリルシルクゴム手袋NTBL01 SS	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3275-11	ニトリルシルクゴム手袋NTーWH04百枚	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3275-12	ニトリルシルクゴム手袋NTーWH03百枚	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3275-13	ニトリルシルクゴム手袋NTーWH02百枚	4,780	<b>4,250</b>
2743	1-3275-14	ニトリルシルクゴム手袋NTーWH01百枚	4,780	<b>4,250</b>
2752	4-1691-01	C365 S プレミアムフィットグローブ	750	<b>900</b>
2752	4-1691-02	C365 M プレミアムフィットグローブ	750	<b>900</b>
2752	4-1691-03	C365 L プレミアムフィットグローブ	750	<b>900</b>
2752	2-2191-01	ポリエチレンロング手袋No. 944ブルー	1,400	<b>1,100</b>
2757	4-2974-01	YN5011ーM 耐溶剤手袋	550	<b>420</b>
2757	4-2974-02	YN5011ーL 耐溶剤手袋	550	<b>420</b>
2757	4-2974-03	YN5011ーLL 耐溶剤手袋	550	<b>420</b>
2758	4-1437-01	No. 991SS青 ニトリル使いきり手袋	4,100	<b>2,150</b>
2758	4-1437-02	No. 991S青 ニトリル使いきり手袋	4,100	<b>2,150</b>
2758	4-1437-03	No. 991M青 ニトリル使いきり手袋	4,100	<b>2,150</b>
2758	4-1437-04	No. 991L青 ニトリル使いきり手袋	4,100	<b>2,150</b>
2762	2-9151-01	バイトングローブ F284(M)	18,000	<b>22,500</b>
2762	2-9151-02	バイトングローブ F284(L)	18,000	<b>22,500</b>
2762	2-9151-03	バイトングローブ F284(XL)	18,000	<b>22,500</b>
2771	8-5048-02	耐熱手袋(5本指タイプ)FRー1802	8,000	<b>8,500</b>
2776	1-6924-01	安全手袋(ケブラー製) CRー1001	2,700	<b>2,900</b>
2776	1-6924-02	安全手袋(ケブラー製) CRー1002	3,080	<b>3,500</b>
2784	3-8997-01	耐切創腕カバー CGー614ー2	1,500	<b>1,300</b>
2786	1-547-04	アズビュア綿スミス手袋マチ無 S 12双	1,400	<b>1,500</b>
2786	1-547-03	アズビュア綿スミス手袋マチ無 M 12双	1,400	<b>1,500</b>
2786	1-547-02	アズビュア綿スミス手袋マチ無 L 12双	1,400	<b>1,500</b>
2786	1-547-01	アズビュア綿スミス手袋マチ無LL 12双	1,400	<b>1,500</b>
2786	1-548-04	アズビュア綿スミス手袋マチ付 S 12双	1,900	<b>2,000</b>
2786	1-548-03	アズビュア綿スミス手袋マチ付 M 12双	1,900	<b>2,000</b>
2786	1-548-02	アズビュア綿スミス手袋マチ付 L 12双	1,900	<b>2,000</b>
2786	1-548-01	アズビュア綿スミス手袋マチ付LL 12双	1,900	<b>2,000</b>
2786	1-555-04	AP精密作業手袋ASNYW S 12双	4,300	<b>4,600</b>
2786	1-555-03	AP精密作業手袋ASNYW M 12双	4,300	<b>4,600</b>
2786	1-555-02	AP精密作業手袋ASNYW L 12双	4,300	<b>4,600</b>
2786	1-555-01	AP精密作業手袋ASNYW LL 12双	4,300	<b>4,600</b>
2792	3-6174-01	ハイグリップ万能作業手袋スリーブ付 S	7,570	<b>6,800</b>
2792	3-6174-02	ハイグリップ万能作業手袋スリーブ付 M	7,570	<b>6,800</b>
2792	3-6174-03	ハイグリップ万能作業手袋スリーブ付 L	7,570	<b>6,800</b>
2802	3-8653-01	マスクディスベンサーFM100ー0212	9,900	<b>9,500</b>
2802	3-8653-02	マスクディスベンサーFM200ー0212	11,200	<b>10,600</b>
2802	3-8653-03	マスクディスベンサーFM300ー0212	11,600	<b>11,000</b>
2811	8-5666-51	ディスボつなぎ服 男性用 50枚入	30,000	<b>33,000</b>
2812	8-5666-31	ディスボつなぎ服 ST フリー	800	<b>880</b>
2812	8-5666-32	つなぎ服STー25kGy γ線滅菌済	1,600	<b>1,750</b>
2813	2-5176-01	ラミネートディスボウェアM	860	<b>920</b>
2813	2-5176-02	ラミネートディスボウェアL	860	<b>920</b>
2813	2-5176-03	ラミネートディスボウェアLL	860	<b>920</b>
2813	2-5176-04	ラミネートディスボウェア3L	860	<b>920</b>
2814	1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 M	1,100	<b>820</b>
2814	1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 L	1,100	<b>820</b>
2814	1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 XL	1,100	<b>820</b>
2817	1-4969-03	化学防護服 4532 PLUS M	1,100	<b>1,190</b>
2817	1-4969-02	化学防護服 4532 PLUS L	1,100	<b>1,190</b>
2817	1-4969-01	化学防護服 4532 PLUS XL	1,100	<b>1,190</b>
2817	1-4969-04	化学防護服 4532PLUSXXL	1,100	<b>1,190</b>
2817	1-4970-03	化学防護服 4540PLUS M	1,210	<b>1,310</b>
2817	1-4970-02	化学防護服 4540PLUS L	1,210	<b>1,310</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2817	1-4970-01	化学防護服 4540PLUS XL	1,210	<b>1,310</b>
2817	1-4971-03	化学防護服 4565 M	1,540	<b>1,670</b>
2817	1-4971-02	化学防護服 4565 L	1,540	<b>1,670</b>
2817	1-4971-01	化学防護服 4565 XL	1,540	<b>1,670</b>
2818	1-2746-01	化学防護服 4520 M	610	<b>660</b>
2818	1-2746-02	化学防護服 4520 L	610	<b>660</b>
2818	1-2746-03	化学防護服 4520 XL	610	<b>660</b>
2818	1-2746-04	化学防護服 4520XXL	610	<b>660</b>
2819	7-4805-01	感染症防護キット感染症キット(薄手) S	3,000	<b>3,480</b>
2819	7-4805-02	感染症防護キット感染症キット(薄手) M	3,000	<b>3,480</b>
2819	7-4805-03	感染症防護キット感染症キット(薄手) L	3,000	<b>3,480</b>
2819	7-4805-04	感染症防護キット感染症キット(薄手) LL	3,000	<b>3,480</b>
2819	7-4806-01	感染症防護キット感染症キット(厚手) S	3,120	<b>3,600</b>
2819	7-4806-02	感染症防護キット感染症キット(厚手) M	3,120	<b>3,600</b>
2819	7-4806-03	感染症防護キット感染症キット(厚手) L	3,120	<b>3,600</b>
2819	7-4806-04	感染症防護キット感染症キット(厚手) LL	3,120	<b>3,600</b>
2821	8-5665-01	ディスボコート男性用(総丈約106CM)	580	<b>480</b>
2821	8-5665-02	ディスボコート女性用 (総丈約96CM)	580	<b>480</b>
2822	8-2269-11	アイソレーションガウン クール イエロー	13,000	<b>12,000</b>
2822	8-2269-12	アイソレーションガウンクールブルー50枚	13,000	<b>12,000</b>
2824	1-7480-01	クリーンコート 白 E4002-0-0-L	4,000	<b>4,050</b>
2824	1-7480-02	クリーンコート 青 E4002-1-1-L	4,000	<b>4,050</b>
2824	1-7480-03	クリーンコート 緑 E4002-2-2-L	4,000	<b>4,050</b>
2824	1-7480-04	クリーンコート 桃 E4002-4-4-L	4,000	<b>4,050</b>
2829	3-7565-01	APソフトタッチ前掛け ネイビー	1,030	<b>1,120</b>
2833	1-7046-31	ディスボキャップCN207-ST 百枚	2,980	<b>2,600</b>
2833	1-7046-32	キャップCN207ST γ線滅菌済 百枚	3,380	<b>3,100</b>
2837	1-7479-01	透湿アームカバー A1911-00	1,300	<b>1,150</b>
2837	1-7479-02	透湿アームカバー A1911-10	1,300	<b>1,150</b>
2837	1-7479-03	透湿アームカバー A1911-40	1,300	<b>1,150</b>
2837	1-7476-01	アームカバー A1900-00	1,420	<b>1,200</b>
2837	1-7476-02	アームカバー A1900-10	1,420	<b>1,200</b>
2837	1-7476-03	アームカバー A1900-40	1,420	<b>1,200</b>
2848	63-7318-87	1246472N 伸縮式ランヤード	15,000	<b>9,600</b>
2853	2-9677-01	汗取りパット67青	330	<b>440</b>
2853	2-9677-02	汗取りパット67黒	330	<b>440</b>
2853	2-9677-03	汗取りパット67DX	390	<b>520</b>
2856	1-1349-01	耳栓 EP-509	110	<b>80</b>
2856	1-1349-11	耳栓 EP-509(100組入)	9,200	<b>7,800</b>
2857	9-043-02	耳栓 NO-2 発泡ポリマー	275	<b>280</b>
2857	9-043-12	耳栓(ケース販売) No. 2 200個入	50,000	<b>50,500</b>
2857	9-043-03	耳栓 NO-3 発泡ポリマー	275	<b>280</b>
2857	9-043-13	耳栓(ケース販売) No. 3 200個入	50,000	<b>50,500</b>
2857	1-2742-01	耳栓ひも無 340-4003 1組	150	<b>160</b>
2857	1-2742-02	耳栓ひも付 340-4004 1組	180	<b>190</b>
2857	2-8514-01	耳栓340-4007ウルトラフィット2	290	<b>310</b>
2858	3-9764-01	イヤーマフ X1A	4,400	<b>4,450</b>
2858	3-9764-02	イヤーマフ X2A	4,700	<b>4,750</b>
2858	3-9764-03	イヤーマフ X3A	5,000	<b>5,050</b>
2858	3-9764-04	イヤーマフ X4A	5,600	<b>5,650</b>
2858	3-9764-05	イヤーマフ X5A	6,250	<b>6,310</b>
2859	2-3670-01	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 23	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3670-02	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 24	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3670-03	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 25	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3810-01	サニフィット耐油長靴 青 女性用23cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3810-02	サニフィット耐油長靴 青 女性用24cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3810-03	サニフィット耐油長靴 青 女性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3812-01	サニフィット耐油長靴 赤 女性用23cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3812-02	サニフィット耐油長靴 赤 女性用24cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3812-03	サニフィット耐油長靴 赤 女性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3802-01	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 25	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3802-02	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 26	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3802-03	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 27	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3802-04	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 28	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3811-01	サニフィット耐油長靴 青 男性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3811-02	サニフィット耐油長靴 青 男性用26cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3811-03	サニフィット耐油長靴 青 男性用27cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3811-04	サニフィット耐油長靴 青 男性用28cm	3,500	<b>3,700</b>
2859	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24.0	4,800	<b>4,960</b>
2859	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,800	<b>4,960</b>
2859	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,800	<b>4,960</b>
2859	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,800	<b>4,960</b>
2859	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,800	<b>4,960</b>
2859	2-3771-01	サニフィット耐油長靴女性用 23.0cm	4,400	<b>4,600</b>
2859	2-3771-02	サニフィット耐油長靴女性用 24.0cm	4,400	<b>4,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2859	2-3771-03	サニフィット耐油長靴女性用 25.0cm	4,400	<b>4,600</b>
2859	2-3771-04	サニフィット耐油長靴男性用 25.0cm	4,400	<b>4,600</b>
2859	2-3771-05	サニフィット耐油長靴男性用 26.0cm	4,400	<b>4,600</b>
2859	2-3771-06	サニフィット耐油長靴男性用 27.0cm	4,400	<b>4,600</b>
2859	2-3771-07	サニフィット耐油長靴男性用 28.0cm	4,400	<b>4,600</b>
2866	1-2443-01	シューズボックスSR-0842T-TNG	56,600	<b>59,400</b>
2866	1-2443-02	シューズボックスSR-1234T-TNG	78,000	<b>82,000</b>
2866	1-2443-03	シューズボックスSR-1644T-TNG	87,100	<b>92,000</b>
2866	1-7530-01	トレイボックス OCH-321-TNG	89,000	<b>90,800</b>
2866	1-7530-02	トレイボックス OCH-309-TNG	55,000	<b>56,200</b>
2866	1-7530-11	トレイボックス OCH用 追加トレイ	3,100	<b>3,200</b>
2867	1-9533-01	研究者用サンダル No. 1010 M	1,300	<b>1,390</b>
2867	1-9533-02	研究者用サンダル No. 1010 L	1,300	<b>1,390</b>
2867	1-9533-03	研究者用サンダル No. 1010 LL	1,300	<b>1,390</b>
2867	1-9535-11	研究者用サンダル No.1400 黒 M	1,300	<b>1,390</b>
2867	1-9535-12	研究者用サンダル No.1400 黒 L	1,300	<b>1,390</b>
2867	1-9535-13	研究者用サンダル No.1400 黒 LL	1,300	<b>1,390</b>
2870	3-5349-41	薬品トレイ グレー	2,100	<b>2,200</b>
2870	3-5349-42	薬品トレイ ブルー	2,100	<b>2,200</b>
2870	3-5349-43	薬品トレイ イエロー	2,100	<b>2,200</b>
2873	3-6328-01	セーフティトレイ 1677	7,000	<b>6,000</b>
2873	3-6328-02	セーフティトレイ 1677B	7,000	<b>6,000</b>
2873	6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	13,300	<b>14,100</b>
2873	6-724-02	ベンチコート 460×50m	23,500	<b>24,900</b>
2873	6-724-03	ベンチコート 920×50m	44,900	<b>47,600</b>
2876	3-9855-11	ドレインカバー 28468	22,000	<b>19,800</b>
2876	3-9855-12	ドレインカバー 28470	38,000	<b>34,200</b>
2876	3-9855-13	ドレインカバー 28472	51,000	<b>45,900</b>
2876	3-9855-14	ドレインカバー 28474	57,000	<b>51,300</b>
2879	2-9527-03	液体吸収シートCB100M	22,000	<b>23,000</b>
2879	1-8085-01	ビグスタットマットMAT414A 50枚	19,300	<b>21,000</b>
2879	1-8085-02	ビグスタットマット MAT214A 百枚	32,900	<b>35,800</b>
2879	1-8085-03	ビグスタットマットMAT215A 二百枚	36,300	<b>39,500</b>
2879	1-8085-04	ビグスタットマット MAT402A	54,500	<b>59,300</b>
2879	1-8086-01	ハズマツビグマット MAT310A	19,800	<b>21,500</b>
2879	1-8086-02	ハズマツビグマットMAT301A 百枚	34,200	<b>37,300</b>
2879	1-8086-03	ハズマツビグマットMAT351A 百枚	19,800	<b>21,400</b>
2879	1-8086-04	ハズマツビグマット MAT309A	56,300	<b>61,300</b>
2879	3-8564-01	ビグRマット MAT154A10P	2,350	<b>2,600</b>
2879	61-3592-28	MAT154Aビグマットミディアムウェイ	21,500	<b>23,400</b>
2879	1-8084-01	フォーインワンビグマット MAT284A	18,700	<b>20,400</b>
2879	1-8084-02	フォーインワンビグマット MAT484A	17,800	<b>19,600</b>
2880	3-1581-03	液体吸収ロールCR250	22,400	<b>24,000</b>
2881	3-6589-01	液体吸収マット GAM75 100枚	10,400	<b>10,900</b>
2881	3-6589-02	液体吸収マット OAM75 100枚	8,800	<b>9,300</b>
2881	3-6589-03	液体吸収マット CAM75 100枚	13,000	<b>13,700</b>
2882	62-4883-30	MAT45410P エコノミーマット	2,100	<b>2,300</b>
2882	61-3592-87	MAT403Aビグ油専用エコノミーマット	23,600	<b>25,900</b>
2882	61-3592-92	MAT454 ビグ油専用エコノミーマット	19,200	<b>21,200</b>
2882	61-3592-89	MAT423Aビグ油専用エコノミーマット	28,600	<b>31,400</b>
2882	1-8087-01	ビグマット MAT203A 100枚	31,800	<b>34,500</b>
2882	1-8087-03	ビグマット MAT412A 125枚	26,700	<b>29,200</b>
2882	1-8087-04	ビグマット MAT230A	54,500	<b>59,600</b>
2884	2-985-01	緊急液体吸収キットGSK6E	23,000	<b>27,500</b>
2884	2-985-02	緊急液体吸収キットOSK6E	21,000	<b>25,000</b>
2884	2-985-03	緊急液体吸収キットCSK6E	24,000	<b>28,500</b>
2889	63-1274-34	WPB-15 耐火金庫用防水保管庫	152,000	<b>165,000</b>
2889	63-1274-35	WPB-21 耐火金庫用防水保管庫	174,000	<b>188,000</b>
2902	3-9514-01	すべり止めテープ V-10-0-1	800	<b>960</b>
2902	3-9514-02	すべり止めテープ V-10-0-4	800	<b>960</b>
2902	3-9514-03	すべり止めテープ V-10-0-5	800	<b>960</b>
2903	3-9514-04	すべり止めテープ V-10-0-8	800	<b>960</b>
2903	3-9514-05	すべり止めテープ V-10-0-12	1,400	<b>1,690</b>
2911	4-2852-01	WLS3-1000 耐候性フロンバッグ	3,200	<b>2,980</b>
2934	3-9840-01	シリンドー南京錠 X20-KA201P	640	<b>700</b>
2934	3-9840-03	南京錠 X20-1.6-KA202P	710	<b>800</b>
2934	3-9840-02	シリンドー南京錠 XD30-KA301P	1,050	<b>1,150</b>
2934	3-9840-04	南京錠 XD30-1.6-KA302P	1,170	<b>1,300</b>
2934	3-9841-02	キーボックス SKS-004P	5,630	<b>6,100</b>
2939	9-169-01	トラテープ TR1-A ビニール	2,400	<b>2,600</b>
2956	8-3371-01	診察台3点セット NDF-KCK	36,000	<b>40,000</b>
2956	8-3371-03	NDF-KCKアイポリー診察台3点セット	36,000	<b>40,000</b>
2956	8-3371-04	NDF-KCKブラック 診察台3点セット	36,000	<b>40,000</b>
2956	8-3371-05	NDF-KCK ピンク 診察台3点セット	36,000	<b>40,000</b>
2956	8-3371-02	診察台3点セット NDF-KCK70	39,000	<b>43,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2956	8-3371-06	NDF-KCK70アイボリー 診察台3点	39,000	<b>43,000</b>
2956	8-3371-07	NDF-KCK70ブラック 診察台3点	39,000	<b>43,000</b>
2956	8-3371-08	NDF-KCK70ピンク診察台3点セット	39,000	<b>43,000</b>
2966	8-4386-31	交換用腕帯 HEM-CUFF-R24GY	2,000	<b>2,360</b>
2966	8-4386-32	太腕用腕帯 HEM-RML31	2,000	<b>2,360</b>
2966	8-4386-33	細腕用腕帯 HEM-CUFF-S24GY	2,000	<b>2,360</b>
2966	8-4386-33	細腕用腕帯 HEM-CUFF-S24GY	2,000	<b>2,360</b>
2966	8-4386-31	交換用腕帯 HEM-CUFF-R24GY	2,000	<b>2,360</b>
2966	8-4386-32	太腕用腕帯 HEM-RML31	2,000	<b>2,360</b>
2971	8-3694-01	メジャー(JIS規格) KA-15ブルー	620	<b>670</b>
2971	8-3694-02	メジャー(JIS規格)KA-15ピンク	620	<b>670</b>
2982	7-3180-11	エアマッサージ器交換用エアーツ両足	30,000	<b>27,000</b>
2982	8-4392-32	体重体組成計 HBF-225-PK	6,000	<b>6,800</b>
2982	8-4392-31	体重体組成計 HBF-225-B	6,000	<b>6,800</b>
2982	8-4392-33	体重体組成計 HBF-225-Y	6,000	<b>6,800</b>
2982	8-4392-36	体重体組成計 HBF-226-G	7,500	<b>8,420</b>
2982	8-4392-34	体重体組成計 HBF-226-R	7,500	<b>8,500</b>
2982	8-4392-35	体重体組成計 HBF-226-DB	7,500	<b>8,500</b>
3004	7-401-11	小型HEPAユニット MAC-15	49,000	<b>58,000</b>
3005	1-9078-21	アナログ出力ユニットSEM1100EXA	21,000	<b>24,000</b>
3010	1-9268-11	専用キャリングケース(ハンドヘルド用)	40,000	<b>42,700</b>
3013	4-1315-01	BANDODEC20 簡易異物検査ツール	230,000	<b>300,000</b>
3016	3-6787-03	斜め掛けハンガーラック ALR-06-F	44,000	<b>42,000</b>
3016	3-6787-04	斜め掛けハンガーラック ALR-12-F	50,000	<b>48,000</b>
3017	9-5720-02	ステンレスハンガーラック SHL-06	48,000	<b>56,500</b>
3017	9-5720-01	ステンレスハンガーラック SHL	54,000	<b>64,000</b>
3017	9-5720-03	ステンレスハンガーラック SHL-12W	73,000	<b>89,000</b>
3017	2-634-01	ハンガーラックSHRF1800-600	50,000	<b>57,600</b>
3017	2-634-02	ハンガーラックSHRF1800-1200	55,000	<b>63,500</b>
3017	2-634-03	ハンガーラックSHRF2000-600	52,000	<b>59,500</b>
3017	2-634-04	ハンガーラックSHRF2000-1200	57,000	<b>66,000</b>
3020	1-5870-01	クリーンホットプレート MH-180CS	88,000	<b>89,000</b>
3021	6-6963-01	CRワークベンチ CR-90B	67,000	<b>77,000</b>
3021	6-6963-02	CRワークベンチ CR-12B	72,000	<b>83,000</b>
3021	6-6963-03	CRワークベンチ CR-15B	78,000	<b>89,500</b>
3022	1-9406-01	SUSウォーキングベンチ SUSWB-1	34,000	<b>38,000</b>
3025	1-5938-01	サイレント導電ステンレスワゴンSDW-1	36,800	<b>41,000</b>
3029	1-9424-01	パソコンカート YMD171115-03	103,000	<b>118,000</b>
3033	7-172-06	キャリングボックス 1型	9,000	<b>10,600</b>
3033	7-172-07	キャリングボックス 2型	11,500	<b>14,000</b>
3033	7-172-08	キャリングボックス 3型	19,500	<b>23,500</b>
3033	7-172-32	キャリングボックス1K型	15,100	<b>17,000</b>
3033	7-172-33	キャリングボックス2K型	20,500	<b>23,500</b>
3034	2-671-01	カラフルラウンドチェアLRC-BK	27,000	<b>28,500</b>
3034	2-671-02	カラフルラウンドチェアLRC-P	27,000	<b>28,500</b>
3034	2-671-03	カラフルラウンドチェアLRC-B	27,000	<b>28,500</b>
3034	2-671-04	カラフルラウンドチェアLRC-O	27,000	<b>28,500</b>
3034	2-671-05	クリーンカラフルラウンド椅子 LRC-W	27,000	<b>28,500</b>
3034	2-672-01	カラフルラウンドチェアLRC-BKR	30,000	<b>31,500</b>
3034	2-672-02	カラフルラウンドチェアLRC-PR	30,000	<b>31,500</b>
3034	2-672-03	カラフルラウンドチェアLRC-BR	30,000	<b>31,500</b>
3034	2-672-04	カラフルラウンドチェアLRC-OR	30,000	<b>31,500</b>
3034	2-672-05	クリーンカラフルラウンド椅子LRC-WR	30,000	<b>31,500</b>
3034	2-666-01	カラフルスタンダードチェアLSC-BK	36,000	<b>38,000</b>
3034	2-666-03	カラフルスタンダードチェアLSC-B	36,000	<b>38,000</b>
3034	2-666-04	カラフルスタンダードチェアLSC-O	36,000	<b>38,000</b>
3034	2-666-05	カラフルスタンダードチェアLSC-W	36,000	<b>38,000</b>
3034	2-670-01	カラフルスタンダードチェアLSC-BKR	39,000	<b>41,000</b>
3034	2-670-02	カラフルスタンダードチェアLSC-PR	39,000	<b>41,000</b>
3034	2-670-03	カラフルスタンダードチェアLSC-BR	39,000	<b>41,000</b>
3034	2-670-04	カラフルスタンダードチェアLSC-OR	39,000	<b>41,000</b>
3034	2-670-05	カラフルスタンダードチェアLSC-WR	39,000	<b>41,000</b>
3036	9-5701-03	クリーンルームチェア CRC-83W	30,500	<b>32,000</b>
3036	9-5701-04	クリーンルームチェア CRC-84W	32,500	<b>34,000</b>
3040	1-7027-01	カバーオール無塵衣 CFL201-XXL	3,700	<b>3,900</b>
3040	1-7027-02	カバーオール無塵衣 CFL201-XL	3,700	<b>3,900</b>
3040	1-7027-03	カバーオール無塵衣 CFL201-L	3,700	<b>3,900</b>
3040	1-7027-04	カバーオール無塵衣 CFL201-M	3,700	<b>3,900</b>
3040	1-7027-05	カバーオール無塵衣 CFL201-S	3,700	<b>3,900</b>
3042	1-2311-01	APクリーンスーツ21211SW 白 S	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2311-02	APクリーンスーツ21211SW 白 M	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2311-03	APクリーンスーツ21211SW 白 L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2311-04	APクリーンスーツ21211SW 白 2L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2311-05	APクリーンスーツ21211SW 白 3L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2311-06	APクリーンスーツ21211SW 白 4L	5,500	<b>5,960</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3042	1-2311-07	APクリーンスーツ21211SW 白 5L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-01	APクリーンスーツ 21211SB 青S	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-02	APクリーンスーツ 21211SB 青M	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-03	APクリーンスーツ 21211SB 青 L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-04	APクリーンスーツ 21211SB 青2L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-05	APクリーンスーツ 21211SB 青3L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-06	APクリーンスーツ 21211SB 青4L	5,500	<b>5,960</b>
3042	1-2314-07	APクリーンスーツ 21211SB 青5L	5,500	<b>5,960</b>
3042	2-4948-01	APCRスーツ 21212SW 白 M	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4948-02	APCRスーツ 21212SW 白 L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4948-03	APCRスーツ 21212SW 白 2L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4948-04	APCRスーツ 21212SW 白 3L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4948-05	APCRスーツ 21212SW 白 4L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4951-01	APCRスーツ 21212SB 青 M	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4951-02	APCRスーツ 21212SB 青 L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4951-03	APCRスーツ 21212SB 青 2L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4951-04	APCRスーツ 21212SB 青 3L	5,300	<b>5,750</b>
3042	2-4951-05	APCRスーツ 21212SB 青 4L	5,300	<b>5,750</b>
3043	1-3935-11	AP CRウェア 12110SW 白 M	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3935-12	AP CRウェア 12110SW 白 L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3935-13	AP CRウェア 12110SW 白2L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3935-14	AP CRウェア 12110SW 白3L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3935-15	AP CRウェア 12110SW 白4L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3935-16	AP CRウェア 12110SW 白5L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3936-11	AP CRウェア 12110SB 青 M	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3936-12	AP CRウェア 12110SB 青 L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3936-13	AP CRウェア 12110SB 青2L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3936-14	AP CRウェア 12110SB 青 3L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3936-15	AP CRウェア 12110SB 青4L	3,900	<b>4,230</b>
3043	1-3936-16	AP CRウェア 12110SB 青5L	3,900	<b>4,230</b>
3043	4-397-01	スーツ 12110SW 白 M 22.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-02	スーツ 12110SW 白 M 22.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-03	スーツ 12110SW 白 M 23.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-04	スーツ 12110SW 白 M 23.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-05	スーツ 12110SW 白 M 24.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-06	スーツ 12110SW 白 M 24.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-07	スーツ 12110SW 白 M 25.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-08	スーツ 12110SW 白 M 25.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-09	スーツ 12110SW 白 M 26.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-10	スーツ 12110SW 白 M 26.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-11	スーツ 12110SW 白 M 27.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-12	スーツ 12110SW 白 M 27.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-13	スーツ 12110SW 白 M 28.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-397-14	スーツ 12110SW 白 M 29.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-01	スーツ 12110SW 白 L 22.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-02	スーツ 12110SW 白 L 22.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-03	スーツ 12110SW 白 L 23.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-04	スーツ 12110SW 白 L 23.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-05	スーツ 12110SW 白 L 24.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-06	スーツ 12110SW 白 L 24.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-07	スーツ 12110SW 白 L 25.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-08	スーツ 12110SW 白 L 25.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-09	スーツ 12110SW 白 L 26.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-10	スーツ 12110SW 白 L 26.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-11	スーツ 12110SW 白 L 27.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-12	スーツ 12110SW 白 L 27.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-13	スーツ 12110SW 白 L 28.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-398-14	スーツ 12110SW 白 L 29.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-01	スーツ 12110SW 白 2L 22.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-02	スーツ 12110SW 白 2L 22.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-03	スーツ 12110SW 白 2L 23.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-04	スーツ 12110SW 白 2L 23.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-05	スーツ 12110SW 白 2L 24.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-06	スーツ 12110SW 白 2L 24.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-07	スーツ 12110SW 白 2L 25.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-08	スーツ 12110SW 白 2L 25.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-09	スーツ 12110SW 白 2L 26.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-10	スーツ 12110SW 白 2L 26.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-11	スーツ 12110SW 白 2L 27.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-12	スーツ 12110SW 白 2L 27.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-13	スーツ 12110SW 白 2L 28.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-399-14	スーツ 12110SW 白 2L 29.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-01	スーツ 12110SW 白 3L 22.0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-02	スーツ 12110SW 白 3L 22.5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-03	スーツ 12110SW 白 3L 23.0	9,350	<b>9,950</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3043	4-400-04	スーツ 12110SW白 3L 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-05	スーツ 12110SW白 3L 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-06	スーツ 12110SW白 3L 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-07	スーツ 12110SW白 3L 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-08	スーツ 12110SW白 3L 25. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-09	スーツ 12110SW白 3L 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-10	スーツ 12110SW白 3L 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-11	スーツ 12110SW白 3L 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-12	スーツ 12110SW白 3L 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-13	スーツ 12110SW白 3L 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-400-14	スーツ 12110SW白 3L 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-01	スーツ 12110SW白 4L 22. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-02	スーツ 12110SW白 4L 22. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-03	スーツ 12110SW白 4L 23. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-04	スーツ 12110SW白 4L 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-05	スーツ 12110SW白 4L 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-06	スーツ 12110SW白 4L 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-07	スーツ 12110SW白 4L 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-08	スーツ 12110SW白 4L 25. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-09	スーツ 12110SW白 4L 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-10	スーツ 12110SW白 4L 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-11	スーツ 12110SW白 4L 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-12	スーツ 12110SW白 4L 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-13	スーツ 12110SW白 4L 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-401-14	スーツ 12110SW白 4L 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-01	スーツ 12110SB 青 M 22. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-02	スーツ 12110SB 青 M 22. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-03	スーツ 12110SB 青 M 23. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-04	スーツ 12110SB 青 M 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-05	スーツ 12110SB 青 M 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-06	スーツ 12110SB 青 M 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-07	スーツ 12110SB 青 M 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-08	スーツ 12110SB 青 M 25. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-09	スーツ 12110SB 青 M 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-10	スーツ 12110SB 青 M 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-11	スーツ 12110SB 青 M 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-12	スーツ 12110SB 青 M 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-13	スーツ 12110SB 青 M 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-402-14	スーツ 12110SB 青 M 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-01	スーツ 12110SB 青 L 22. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-02	スーツ 12110SB 青 L 22. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-03	スーツ 12110SB 青 L 23. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-04	スーツ 12110SB 青 L 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-05	スーツ 12110SB 青 L 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-06	スーツ 12110SB 青 L 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-07	スーツ 12110SB 青 L 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-08	スーツ 12110SB 青 L 25. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-09	スーツ 12110SB 青 L 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-10	スーツ 12110SB 青 L 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-11	スーツ 12110SB 青 L 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-12	スーツ 12110SB 青 L 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-13	スーツ 12110SB 青 L 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-403-14	スーツ 12110SB 青 L 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-01	スーツ 12110SB青 2L 22. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-02	スーツ 12110SB青 2L 22. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-03	スーツ 12110SB青 2L 23. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-04	スーツ 12110SB青 2L 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-05	スーツ 12110SB青 2L 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-06	スーツ 12110SB青 2L 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-07	スーツ 12110SB青 2L 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-08	スーツ 12110SB青 2L 25. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-09	スーツ 12110SB青 2L 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-10	スーツ 12110SB青 2L 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-11	スーツ 12110SB青 2L 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-12	スーツ 12110SB青 2L 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-13	スーツ 12110SB青 2L 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-404-14	スーツ 12110SB青 2L 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-01	スーツ 12110SB青 3L 22. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-02	スーツ 12110SB青 3L 22. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-03	スーツ 12110SB青 3L 23. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-04	スーツ 12110SB青 3L 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-05	スーツ 12110SB青 3L 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-06	スーツ 12110SB青 3L 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-07	スーツ 12110SB青 3L 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-08	スーツ 12110SB青 3L 25. 5	9,350	<b>9,950</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3043	4-405-09	スーツ 12110SB青 3L 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-10	スーツ 12110SB青 3L 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-11	スーツ 12110SB青 3L 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-12	スーツ 12110SB青 3L 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-13	スーツ 12110SB青 3L 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-405-14	スーツ 12110SB青 3L 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-01	スーツ 12110SB青 4L 22. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-02	スーツ 12110SB青 4L 22. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-03	スーツ 12110SB青 4L 23. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-04	スーツ 12110SB青 4L 23. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-05	スーツ 12110SB青 4L 24. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-06	スーツ 12110SB青 4L 24. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-07	スーツ 12110SB青 4L 25. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-08	スーツ 12110SB青 4L 25. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-09	スーツ 12110SB青 4L 26. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-10	スーツ 12110SB青 4L 26. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-11	スーツ 12110SB青 4L 27. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-12	スーツ 12110SB青 4L 27. 5	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-13	スーツ 12110SB青 4L 28. 0	9,350	<b>9,950</b>
3043	4-406-14	スーツ 12110SB青 4L 29. 0	9,350	<b>9,950</b>
3050	2-4928-01	APクリーニングジャケット SSJW 白 M	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4928-02	APクリーニングジャケット SSJW 白 L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4928-03	APクリーニングジャケットSSJW 白 2L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4928-04	APクリーニングジャケットSSJW 白 3L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4928-05	APクリーニングジャケットSSJW 白 4L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4931-01	APクリーニングジャケット SSJB 青 M	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4931-02	APクリーニングジャケット SSJB 青 L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4931-03	APクリーニングジャケットSSJB 青 2L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4931-04	APクリーニングジャケットSSJB 青 3L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4931-05	APクリーニングジャケットSSJB 青 4L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4930-01	APクリーニングジャケット SSJG 緑 M	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4930-02	APクリーニングジャケット SSJG 緑 L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4930-03	APクリーニングジャケットSSJG 緑 2L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4930-04	APクリーニングジャケットSSJG 緑 3L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4930-05	APクリーニングジャケットSSJG 緑 4L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4932-01	APクリーニングジャケットSSJPピンク M	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4929-03	APクリーニングジャケットSSJPピンク2L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4929-05	APクリーニングジャケットSSJPピンク4L	2,070	<b>2,240</b>
3050	2-4932-01	APクリーニングパンツ SSPW 白 M	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4932-02	APクリーニングパンツ SSPW 白 L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4932-03	APクリーニングパンツ SSPW 白 2L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4932-04	APクリーニングパンツ SSPW 白 3L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4932-05	APクリーニングパンツ SSPW 白 4L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4935-01	APクリーニングパンツ SSPB 青 M	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4935-02	APクリーニングパンツ SSPB 青 L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4935-03	APクリーニングパンツ SSPB 青 2L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4935-04	APクリーニングパンツ SSPB 青 3L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4935-05	APクリーニングパンツ SSPB 青 4L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4934-01	APクリーニングパンツ SSPG 緑 M	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4934-02	APクリーニングパンツ SSPG 緑 L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4934-03	APクリーニングパンツ SSPG 緑 2L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4934-04	APクリーニングパンツ SSPG 緑 3L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4934-05	APクリーニングパンツ SSPG 緑 4L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4933-01	APクリーニングパンツ SSPP ピンク M	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4933-02	APクリーニングパンツ SSPP ピンク L	1,730	<b>1,870</b>
3050	2-4933-04	APクリーニングパンツ SSPP ピンク3L	1,730	<b>1,870</b>
3051	1-7028-01	CR上着・立襟男女兼用 SC101-XL	2,300	<b>2,400</b>
3051	1-7028-02	CR上着・立襟(男女兼用)SC101-L	2,300	<b>2,400</b>
3051	1-7028-03	CR上着・立襟(男女兼用)SC101-M	2,300	<b>2,400</b>
3051	1-7028-04	CR上着・立襟(男女兼用)SC101-S	2,300	<b>2,400</b>
3051	1-7029-01	CRズボン男女兼用CFKC101-XL	1,300	<b>1,400</b>
3051	1-7029-02	CRズボン(男女兼用)CFKC101-L	1,300	<b>1,400</b>
3051	1-7029-03	CRズボン(男女兼用)CFKC101-M	1,300	<b>1,400</b>
3051	1-7029-04	CRズボン(男女兼用)CFKC101-S	1,300	<b>1,400</b>
3051	4-2922-01	SC101-XL洗浄済 CR上着・立襟	2,900	<b>3,600</b>
3051	4-2922-02	SC101-L 洗浄済 CR上着・立襟	2,900	<b>3,600</b>
3051	4-2922-03	SC101-M 洗浄済 CR上着・立襟	2,900	<b>3,600</b>
3051	4-2922-04	SC101-S 洗浄済 CR上着・立襟	2,900	<b>3,600</b>
3051	4-2959-01	CFKC101-XL洗浄済 CRズボン	1,900	<b>2,300</b>
3051	4-2959-02	CFKC101-L 洗浄済 CRズボン	1,900	<b>2,300</b>
3051	4-2959-03	CFKC101-M 洗浄済 CRズボン	1,900	<b>2,300</b>
3051	4-2959-04	CFKC101-S 洗浄済 CRズボン	1,900	<b>2,300</b>
3051	1-7030-01	CRコート・レギュラー襟SC201-XL	2,400	<b>2,600</b>
3051	1-7030-02	CRコート・レギュラー襟 SC201-L	2,400	<b>2,600</b>
3051	1-7030-03	CRコート・レギュラー襟 SC201-M	2,400	<b>2,600</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3051	1-7030-04	CRコート・レギュラー襟 SC201-S	2,400	<b>2,600</b>
3051	1-7031-01	CRコート・立襟 SC202XL	2,400	<b>2,600</b>
3051	1-7031-02	CRコート・立襟 SC202L	2,400	<b>2,600</b>
3051	1-7031-03	CRコート・立襟 SC202M	2,400	<b>2,600</b>
3051	1-7031-04	CRコート・立襟 SC202S	2,400	<b>2,600</b>
3051	4-2921-01	SC202-XL 洗浄済 CRコート立襟	3,000	<b>3,700</b>
3051	4-2921-02	SC202-L 洗浄済 CRコート立襟	3,000	<b>3,700</b>
3051	4-2921-03	SC202-M 洗浄済 CRコート立襟	3,000	<b>3,700</b>
3051	4-2921-04	SC202-S 洗浄済 CRコート立襟	3,000	<b>3,700</b>
3054	1-7032-01	クリーンフード SD102-XXL	1,000	<b>1,100</b>
3054	1-7032-03	クリーンフード SD102-S	1,000	<b>1,100</b>
3054	2-4946-01	APCRフード SH2W 白S	1,610	<b>1,750</b>
3054	2-4947-01	APCRフード SH2W 白L	1,610	<b>1,750</b>
3054	2-4946-04	APCRフード SH2B 青S	1,610	<b>1,750</b>
3054	2-4947-04	APCRフード SH2B 青L	1,610	<b>1,750</b>
3056	2-4936-01	APクリーンルームキャップSCW 白	520	<b>560</b>
3056	2-4936-04	APクリーンルームキャップSCB 青	520	<b>560</b>
3056	2-4936-03	APクリーンルームキャップSCG 緑	520	<b>560</b>
3056	2-4936-02	APクリーンルームキャップSCP 桃	520	<b>560</b>
3056	2-5183-01	APクッションキャップ M 白	830	<b>900</b>
3056	2-5183-02	APクッションキャップ L 白	830	<b>900</b>
3056	2-5184-01	APクッションキャップ M 青	830	<b>900</b>
3056	2-5184-02	APクッションキャップ L 青	830	<b>900</b>
3056	1-7070-01	CRキャップ SD201-XXL	580	<b>650</b>
3056	1-7070-02	CRキャップ SD201L	580	<b>650</b>
3056	1-7070-03	CRキャップ SD201-S	580	<b>650</b>
3056	1-7071-01	CRキャップ SD-202-XXL	580	<b>650</b>
3056	1-7071-02	CRキャップ SD202-L	580	<b>650</b>
3056	1-7071-03	CRキャップ SD202-S	580	<b>650</b>
3056	1-7071-04	CRキャップ SD302-L	850	<b>900</b>
3058	9-5646-01	ヘアーネット 858046 L	530	<b>560</b>
3058	9-5646-02	ヘアーネット 858046 M	530	<b>560</b>
3059	3-6566-01	3PLYマスク個包装 C-3PLWCPI	1,480	<b>1,850</b>
3059	1-4784-51	2PLYインナーマスク2PIMK 二千枚	17,000	<b>18,000</b>
3062	1-4966-01	クリーンルーム対応ヘルメットST144N	2,050	<b>2,160</b>
3063	1-7035-11	CR/バッグ SE102	1,800	<b>1,900</b>
3066	1-2272-21	APクリーンブーツTCB-SN22. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-22	APクリーンブーツTCB-SN22. 5	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-23	APクリーンブーツTCB-SN23. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-24	APクリーンブーツTCB-SN23. 5	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-25	APクリーンブーツTCB-SN24. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-26	APクリーンブーツTCB-SN24. 5	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-27	APクリーンブーツTCB-SN25. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-28	APクリーンブーツTCB-SN25. 5	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-29	APクリーンブーツTCB-SN26. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-30	APクリーンブーツTCB-SN26. 5	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-31	APクリーンブーツTCB-SN27. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-32	APクリーンブーツTCB-SN27. 5	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-33	APクリーンブーツTCB-SN28. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2272-35	APクリーンブーツTCB-SN29. 0	3,350	<b>3,590</b>
3066	1-2271-21	APクリーンブーツTCB-LN22. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-22	APクリーンブーツTCB-LN22. 5	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-23	APクリーンブーツTCB-LN23. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-24	APクリーンブーツTCB-LN23. 5	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-25	APクリーンブーツTCB-LN24. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-26	APクリーンブーツTCB-LN24. 5	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-27	APクリーンブーツTCB-LN25. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-28	APクリーンブーツTCB-LN25. 5	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-29	APクリーンブーツTCB-LN26. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-30	APクリーンブーツTCB-LN26. 5	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-31	APクリーンブーツTCB-LN27. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-32	APクリーンブーツTCB-LN27. 5	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-33	APクリーンブーツTCB-LN28. 0	3,450	<b>3,700</b>
3066	1-2271-35	APクリーンブーツTCB-LN29. 0	3,450	<b>3,700</b>
3068	2-2144-21	AP静電安全シューズ SCSS 23. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-22	AP静電安全シューズ SCSS 23. 5	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-23	AP静電安全シューズ SCSS 24. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-24	AP静電安全シューズ SCSS 24. 5	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-25	AP静電安全シューズ SCSS 25. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-26	AP静電安全シューズ SCSS 25. 5	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-27	AP静電安全シューズ SCSS 26. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-28	AP静電安全シューズ SCSS 26. 5	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-29	AP静電安全シューズ SCSS 27. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-30	AP静電安全シューズ SCSS 27. 5	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-31	AP静電安全シューズ SCSS 28. 0	4,700	<b>5,100</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3068	2-2144-32	AP静電安全シューズ SCSS 29. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	2-2144-33	AP静電安全シューズ SCSS 30. 0	4,700	<b>5,100</b>
3068	1-7704-03	クリーンスリッパ SI402 PVC M	1,600	<b>1,700</b>
3068	1-7704-04	クリーンスリッパ SI402A PU M	1,860	<b>1,980</b>
3068	1-7704-05	クリーンスリッパ SI402 PVC L	1,600	<b>1,700</b>
3068	1-7704-06	クリーンスリッパ SI402A PU L	1,860	<b>1,980</b>
3069	2-2133-01	APディスポソックスMDS100	10,400	<b>11,200</b>
3075	1-4302-63	アズビュAPVC手袋 S 1000枚	14,600	<b>15,400</b>
3076	1-4295-01	APESDポリエステル手袋短 S 10双	1,850	<b>1,960</b>
3076	1-4295-02	AP ESDポリエステル手袋ショート M	1,850	<b>1,960</b>
3076	1-4295-03	APESDポリエステル手袋ショートL+双	1,850	<b>1,960</b>
3076	1-4295-04	AP ESDポリエステル手袋ショートLL	1,850	<b>1,960</b>
3076	1-4297-01	アズビュAPUラミネート手袋 S 10双	3,050	<b>3,230</b>
3076	1-4297-02	アズビュAPUラミネート手袋 M 10双	3,050	<b>3,230</b>
3076	1-4297-03	アズビュAPUラミネート手袋 L 10双	3,050	<b>3,230</b>
3076	1-4297-04	アズビュAPUラミネート手袋LL 10双	3,050	<b>3,230</b>
3089	1-4828-53	アズビュアプロブレアⅡ 4インチ 百枚	4,300	<b>4,600</b>
3089	1-4828-51	アズビュアプロブレアⅡ 6インチ 百枚	12,000	<b>12,800</b>
3089	1-4828-52	アズビュアプロブレアⅡ 9インチ 百枚	14,300	<b>15,300</b>
3089	3-3412-01	アズビュアプロブレアLW4インチ 3百枚	6,400	<b>6,800</b>
3089	3-3412-02	アズビュアプロブレアLW6インチ150枚	4,650	<b>4,950</b>
3089	3-3412-03	アズビュアプロブレアLW9インチ150枚	8,900	<b>9,460</b>
3089	1-3928-51	APクリーンルームワイパーⅡ 6×6百枚	8,500	<b>9,400</b>
3089	1-3928-52	APクリーンルームワイパーⅡ 9×9百枚	10,700	<b>11,800</b>
3090	1-3927-53	APポリエステルワイパー AP404H	33,200	<b>36,700</b>
3090	1-3927-51	APポリエステルワイパー AP606H	34,000	<b>37,600</b>
3090	1-3927-52	APポリエステルワイパー AP909H	30,500	<b>33,700</b>
3091	4-1887-01	STX609 滅菌ドライワイパー	8,400	<b>8,800</b>
3092	7-086-01	アルファワイパー TX1009 150入	11,800	<b>12,400</b>
3092	7-086-06	アルファワイパー TX1003 250枚	23,000	<b>24,200</b>
3092	7-086-02	アルファワイパー TX1013 75入	11,900	<b>12,500</b>
3092	3-6998-01	アルファワイパー TX1004 300枚	11,800	<b>12,400</b>
3092	3-6998-02	αワイパー滅菌STX1004 2500枚	158,000	<b>165,900</b>
3092	1-6920-01	αライトワイパTX1008 150枚	8,960	<b>9,400</b>
3092	9-1017-01	アルファ10 TX1010 100枚入	13,000	<b>13,700</b>
3092	9-1017-02	アルファ10 TX1012 100枚入	17,000	<b>17,900</b>
3092	9-1017-31	アルファ10 TX1010-ST 百枚	16,500	<b>18,000</b>
3092	9-1017-32	アルファ10 TX1012-ST 百枚	20,000	<b>22,000</b>
3092	1-6961-01	αソーブワイパー 10TX1050 百枚	20,000	<b>21,000</b>
3092	7-430-01	アルファワイパー ケース L	25,000	<b>29,500</b>
3092	7-430-02	アルファワイパー ケース M	19,000	<b>23,000</b>
3093	3-6992-02	高吸収ワイパー TX49 150枚	12,700	<b>13,300</b>
3093	3-6992-01	高吸収ワイパー TX42 100枚	12,600	<b>13,200</b>
3093	3-6993-02	ポリエステルワイパTX404 1200枚	10,800	<b>11,300</b>
3093	3-6993-01	ポリエステルワイパーTX409 300枚	9,580	<b>10,000</b>
3093	3-6987-01	ワイパー TX8659 150枚	17,000	<b>17,900</b>
3093	3-6990-02	マイクロワイパー TX2424 100枚	11,800	<b>12,400</b>
3093	3-6990-03	滅菌テクストラ TX3220 500枚	103,000	<b>108,000</b>
3093	3-6990-01	マイクロワイパー TX2452 100本	20,000	<b>21,000</b>
3093	3-6990-05	滅菌テクストラ10TX3224 500枚	95,100	<b>99,900</b>
3093	3-6990-04	滅菌テクストラ10TX3225 500枚	110,000	<b>115,500</b>
3094	3-6989-01	マイクロワイパー TX3042 100本	21,000	<b>22,000</b>
3094	3-6989-02	マイクロワイパー TX3049 500枚	66,900	<b>70,000</b>
3094	1-1284-01	ミラクルワイブ TX4004 600枚	27,600	<b>29,000</b>
3094	1-1284-02	ミラクルワイブ TX4009 150枚	21,800	<b>22,900</b>
3094	1-1284-03	ミラクルワイブ TX4012 200枚	40,500	<b>42,500</b>
3094	3-6995-02	アルファソーブワイパ TX2409 百枚	11,700	<b>12,300</b>
3094	3-6995-01	アルファソーブワイパ TX2412 百枚	20,100	<b>21,000</b>
3094	3-6995-03	アルファソーブワイパ TX2418 百枚	38,000	<b>39,900</b>
3094	3-6996-02	シールエッジワイパ TX2064 150枚	6,400	<b>6,700</b>
3094	3-6996-01	シールエッジワイパTX2069 三百枚	6,690	<b>7,000</b>
3094	3-9188-01	シールエッジワイパTX2079 150枚	8,500	<b>8,900</b>
3094	1-320-01	クリーンルームワイパS-4000D百枚	6,150	<b>6,500</b>
3095	1-6932-01	バーサワイブワイパー TX629 三百入	5,800	<b>6,100</b>
3095	1-6932-02	バーサワイブワイパー(滅菌)STX624	98,000	<b>102,900</b>
3095	7-086-03	ベータワイブ TX2009 100入	5,400	<b>5,700</b>
3096	3-7602-01	マイクロワイパー TX8932S 百枚	7,100	<b>7,500</b>
3096	3-7694-01	バーテックスHD TX29 150枚	12,200	<b>12,800</b>
3096	3-7604-01	ハニカムワイパー TX1060 100枚	13,200	<b>13,900</b>
3096	3-7627-01	滅菌バーテックスワイパー TX3221	136,000	<b>142,800</b>
3097	1-7695-01	滅菌ワイパー TX3215 100枚入	42,000	<b>44,000</b>
3097	1-7695-02	滅菌ワイパー TX3212	29,800	<b>31,300</b>
3097	1-7695-03	滅菌ワイパー TX3211 100枚入	17,300	<b>18,200</b>
3097	1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー AP5509	35,700	<b>47,000</b>
3097	1-6961-02	TX1052 100枚入ドライワイパー	25,000	<b>26,000</b>

■研究用総合機器カタログ2021／サンクアスト産業用研究機器カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3097	3-7681-01	カンテックスワイパTX1080 150枚	13,200	<b>13,900</b>
3097	3-6997-01	カンタムワイパー TX1029 100枚	8,500	<b>8,900</b>
3098	7-085-01	テクニクルー TX604 1200枚入	6,600	<b>6,900</b>
3098	7-085-02	テクニクルー TX606 600枚入	6,700	<b>7,000</b>
3098	7-085-03	テクニクルー TX609 300枚入	4,700	<b>4,900</b>
3098	7-085-04	テクニクルー TX612 150枚入	4,830	<b>5,100</b>
3098	7-085-31	テクニクルーTX604ーST 1200枚	7,000	<b>7,600</b>
3098	7-085-32	テクニクルー TX606ーST 600枚	7,000	<b>7,700</b>
3098	7-085-33	テクニクルー TX609ーST 300枚	5,300	<b>5,700</b>
3098	7-085-34	テクニクルー TX612ーST 150枚	5,300	<b>5,800</b>
3098	7-086-07	TX1118 テクニクルーII型	6,000	<b>6,300</b>
3098	7-086-04	テクニクルーS2型TX1109 300入	6,400	<b>6,700</b>
3098	7-086-05	テクニクルーS2型TX1112 150入	6,200	<b>6,500</b>
3102	9-4031-02	ベソットケース 小 Mー1用	9,300	<b>10,000</b>
3102	9-4031-01	ベソットケース 大 Mー3用	11,300	<b>12,500</b>
3103	4-1071-01	AP汎用ワイパーアプセル	2,000	<b>2,210</b>
3103	1-7694-01	滅菌ワイパー TX3210 100枚入	15,000	<b>15,800</b>
3106	7-093-11	クリーンスティックTX700B 500入	24,400	<b>25,600</b>
3106	7-093-02	クリーンスティックTX705 千本	5,000	<b>5,300</b>
3106	7-093-03	クリーンステック TX706A 100入	6,790	<b>7,100</b>
3106	7-093-04	クリーンステック TX707A 100入	5,460	<b>5,700</b>
3106	7-093-05	クリーンステック TX708A 100入	5,460	<b>5,700</b>
3106	7-093-08	クリーンステック TX709A 100入	6,300	<b>6,600</b>
3106	7-093-06	クリーンステック TX710A 100入	6,100	<b>6,400</b>
3106	7-093-07	クリーンステック TX712A 100入	6,300	<b>6,600</b>
3106	7-093-36	クリンスティックTX710AーST 百本	6,250	<b>6,900</b>
3106	7-093-37	クリンスティックTX712AーST 百本	6,250	<b>6,900</b>
3106	7-093-38	クリンスティックTX709AーST 百本	6,250	<b>6,900</b>
3106	1-6918-01	クリンフォームスティックTX742B五百個	12,600	<b>13,200</b>
3106	1-6918-02	クリンフォームスティックTX757S五百個	12,600	<b>13,200</b>
3106	1-6918-03	クリンフォームスティックTX741B五百個	12,600	<b>13,200</b>
3107	4-1882-01	STX705W 50本入滅菌済みスワブ	6,200	<b>6,500</b>
3107	4-1881-01	STX708A 50本入滅菌済みスワブ	7,400	<b>7,800</b>
3107	4-1881-02	STX712A 50本入滅菌済みスワブ	5,900	<b>6,200</b>
3107	3-6490-01	スワブ TX804 500本	8,000	<b>8,400</b>
3107	3-7007-01	ESDセーフスワブ TX761D 百本	4,840	<b>5,100</b>
3107	3-6488-01	クリンフォームスティックTX740B 五百	14,400	<b>15,000</b>
3107	3-6488-02	クリンフォームスティックTX751B 五百	12,300	<b>12,900</b>
3107	3-6488-03	クリンフォームスティックTX752B 五百	16,000	<b>16,800</b>
3107	3-6470-01	TOCサンプリングキット TX3342	75,000	<b>78,800</b>
3107	3-6470-02	TOCサンプリングキット TX3350	68,000	<b>71,400</b>
3107	3-6470-03	TX3340 TOCサンプリングキット	20,000	<b>21,000</b>
3107	3-6470-04	TX3343 TOCサンプリングキット	20,000	<b>21,000</b>
3108	3-6489-01	サンプリングスワブTX759B 500本	11,000	<b>11,600</b>
3108	3-6489-02	サンプリングスワブ TX762 100本	4,500	<b>4,700</b>
3108	3-7073-01	サンプリングスワブSTX705PT 百本	23,000	<b>24,000</b>
3108	3-7073-02	サンプリングスワブ STX764T 百本	24,000	<b>25,000</b>
3108	6-6587-02	アルファスティックTX743B 500入	12,800	<b>13,400</b>
3108	6-6587-03	アルファスティックTX754B 500入	14,000	<b>14,700</b>
3108	6-6587-04	アルファスティックTX758B 500入	13,300	<b>14,000</b>
3108	6-6587-31	アルファスティックTX761ーST 百本	5,200	<b>5,700</b>
3108	6-6587-32	αスティックTX743BーST 500本	13,100	<b>14,400</b>
3108	6-6587-33	αスティックTX754BーST 500本	13,800	<b>15,200</b>
3108	6-6587-34	αスティックTX758BーST 500本	13,300	<b>14,600</b>
3109	1-6919-02	クリンフォームESDTX750D 500本	16,300	<b>17,000</b>
3110	1-7696-01	クリーンスティック大TX714A 百本	7,890	<b>8,300</b>
3116	1-4833-01	APハンドクリーナーⅠ APDCRーK6	20,000	<b>21,200</b>
3116	1-4833-03	APハンドクリーナーⅡ APDCRー5A	4,700	<b>5,000</b>
3116	1-4800-51	ローラー転写シート ペーパー 10シート	27,600	<b>29,100</b>
3116	1-4800-53	APローラー転写シート 240X165	13,800	<b>15,000</b>
3119	1-6311-41	ドライバキューム GM80P(本体)	120,000	<b>130,000</b>
3119	1-6311-42	バキュームGM80P+HEPAフィルター	180,000	<b>195,000</b>
3119	1-6311-43	バキュームGM80P+ULPAフィルター	204,000	<b>221,000</b>
3119	1-6311-11	ペーパーバッグ 81620000 5枚入	1,500	<b>1,620</b>
3119	1-6311-12	ULPAフィルター1737601 1枚	84,000	<b>90,800</b>
3119	1-6311-13	HEPAフィルター11565000 1枚	60,000	<b>64,800</b>
3121	1-7184-01	アズビュアモップハンドル MCー03	11,200	<b>11,900</b>
3121	1-7184-13	アズビュアプロブレアⅡモップTP2ーM	3,800	<b>4,100</b>
3123	3-6853-01	クリーンルームモップ TX7102	32,000	<b>33,600</b>
3123	3-6853-02	クリーンルームモップ TX7103	36,000	<b>37,800</b>
3123	3-6853-11	交換用パッド TX7111A	47,000	<b>49,400</b>
3123	3-6853-12	交換用パッド TX7111B	55,000	<b>57,800</b>
3123	3-6853-13	モップ用クリップ TX7102C	38,000	<b>39,900</b>
3123	3-6854-01	アイソレーターモップ TX7101	29,000	<b>30,500</b>
3123	3-6854-11	交換用カバー TX7114	100,000	<b>105,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3123	3-6854-12	交換用カバー TX7114M 150枚	110,000	<b>115,500</b>
3123	3-6854-13	モップ用ハンドル TX7122	5,500	<b>5,800</b>
3123	1-7279-51	アズビュアプロブレアクロスⅡ 10枚	4,850	<b>5,200</b>
3124	3-7691-01	モップ用バケツ TX7060 レッド	9,700	<b>10,000</b>
3124	3-7691-02	モップ用バケツ TX7061 ブルー	9,700	<b>10,000</b>
3124	3-7691-03	モップ用バケツ TX7062 グリーン	9,700	<b>10,000</b>
3124	3-7690-01	水切り TX7043	40,000	<b>42,000</b>
3124	3-6567-01	モップローリー CCー805ー2	270,000	<b>250,000</b>
3129	9-5314-01	ウルトラテープ#0153PC 1白	1,100	<b>1,500</b>
3129	9-5314-02	ウルトラテープ#0153PC 1.5 白	1,600	<b>2,000</b>
3129	9-5314-03	ウルトラテープ#0153PC 2白	2,100	<b>2,400</b>
3129	9-5313-01	ウルトラテープ#6570 3/4	3,200	<b>4,300</b>
3129	6-8260-01	ウルトラテープ #1110 白	1,900	<b>2,500</b>
3129	6-8260-02	ウルトラテープ #1110グリーン	1,900	<b>2,500</b>
3129	6-8260-03	ウルトラテープ #1110オレンジ	1,900	<b>2,500</b>
3129	6-8261-01	ウルトラテープ #1165 白/赤	3,500	<b>3,800</b>
3129	6-8261-02	ウルトラテープ #1165 黄/黒	3,500	<b>3,800</b>
3129	9-5312-01	ウルトラテープ#2149 1/2	3,800	<b>4,100</b>
3129	6-8269-11	ウルトラテープ #1164 白 2インチ	6,500	<b>9,000</b>
3129	6-8262-01	ウルトラテープ #1153(白)1/2	1,400	<b>2,000</b>
3129	6-8262-02	ウルトラテープ #1153グリーン1/2	1,400	<b>2,000</b>
3129	6-8262-03	ウルトラテープ #1153オレンジ1/2	1,400	<b>2,000</b>
3129	6-8262-04	ウルトラテープ #1153 1インチ白	2,100	<b>2,400</b>
3129	6-8262-05	ウルトラテープ #1153 1インチ緑	2,100	<b>2,400</b>
3129	6-8262-06	ウルトラテープ #1153 1インチ橙	2,100	<b>2,400</b>
3129	6-8262-07	ウルトラテープ #1153 2インチ白	3,800	<b>4,100</b>
3129	6-8262-08	ウルトラテープ #1153 2インチ緑	3,800	<b>4,100</b>
3129	6-8262-09	ウルトラテープ #1153 2インチ橙	3,800	<b>4,100</b>
3130	1-7006-03	クリーンルームテープ白TPA1048WH	2,900	<b>3,000</b>
3130	1-7007-03	クリーンルームテープ白TPA2024WH	4,000	<b>4,200</b>
3131	1-3934-51	AP ESDテープ透明19mm幅 10本	7,500	<b>9,400</b>
3131	1-3934-52	アズビュア ESDテープ 透明50mm幅	10,200	<b>12,800</b>
3131	1-7169-52	APESDテープロゴ付 19mm 10巻	12,000	<b>13,900</b>
3131	1-7169-51	AP ESDテープ ロゴ付 50mm	13,300	<b>15,400</b>
3131	3-8672-02	ESDセルローステープCLー500R50	2,800	<b>2,600</b>
3133	1-039-01	クリーンペーパーブルー 250枚	1,900	<b>2,000</b>
3133	1-039-02	クリーンペーパーホワイト 250枚	1,900	<b>2,000</b>
3133	1-039-03	クリーンペーパーピンク 250枚	1,900	<b>2,000</b>
3133	2-4940-02	滅菌クリーンペーパー A4 白 10袋	19,600	<b>30,500</b>
3134	3-8295-31	無塵紙A5SC75RBA5バラ 500枚	3,800	<b>3,350</b>
3135	9-1022-11	クリーンルームノートTX5708 10冊	39,500	<b>41,500</b>
3135	3-6473-01	クリーンルームノートブックTX5740	3,180	<b>3,400</b>
3135	3-6473-02	クリーンルームノートブックTX5741	2,260	<b>2,400</b>
3135	1-9933-01	クリーンルームノートブック A4中とじ	1,050	<b>1,100</b>
3135	1-9933-02	クリーンルームノートブック A4螺旋とじ	3,200	<b>3,400</b>
3135	1-9933-03	クリーンルームノートブック A5中とじ	790	<b>830</b>
3135	1-9933-04	クリーンルームノートブック A5螺旋とじ	2,100	<b>2,200</b>
3136	1-6922-01	クリンルームふせん紙TX5820 10冊	12,000	<b>12,600</b>
3136	1-7178-61	AP ESDクリアラミネートフィルムA4	12,650	<b>14,100</b>
3136	1-7178-62	AP ESDクリアラミネートフィルムA3	21,900	<b>24,000</b>
3138	3-6471-01	クリーンルームクリップボードTX5835	4,190	<b>4,400</b>
3140	6-7572-01	クリーンクッション FD914C	2,900	<b>3,000</b>
3142	4-924-01	ネジロ瓶2070 M/100SCC白	1,600	<b>1,750</b>
3142	4-924-02	ネジロ瓶2070 M/250SCC白	1,900	<b>2,050</b>
3142	4-924-03	ネジロ瓶2070 M/500SCC白	2,800	<b>3,000</b>
3142	4-924-04	ネジロ瓶2070 M/1000SCC白	3,400	<b>3,650</b>
3142	4-925-01	ネジロ瓶2070 M/100SCC褐色	2,400	<b>2,750</b>
3142	4-925-02	ネジロ瓶2070 M/250SCC褐色	2,800	<b>3,200</b>
3142	4-925-03	ネジロ瓶2070 M/500SCC褐色	4,500	<b>5,150</b>
3142	4-925-04	ネジロ瓶2070 M/1000SCC褐色	5,300	<b>6,050</b>
3144	7-2217-01	角型瓶(フラット型) 500ml SCC	660	<b>680</b>
3144	7-2217-02	角型瓶(フラット型) 1L SCC	870	<b>900</b>
3144	7-2217-03	角型瓶(フラット型) 2L SCC	1,280	<b>1,330</b>
3144	7-2217-04	角型瓶(フラット型) 4L SCC	2,060	<b>2,130</b>
3145	7-2219-01	ハンドラップ PHー200 SCC	2,460	<b>2,700</b>
3145	7-2219-02	ハンドラップ PHー500 SCC	2,470	<b>2,750</b>
3151	1-4906-11	静電気除去ブローア PC	58,000	<b>61,100</b>
3151	1-4968-11	静電気除去ブローア XC	66,000	<b>69,700</b>
3153	7-439-11	エアーガン HBAー56	60,000	<b>63,300</b>
3154	9-1004-11	静電気除去エアーガン TGー3	130,000	<b>137,000</b>
3154	9-1004-21	エアーガン用交換フィルター 2個	18,500	<b>19,600</b>
3154	9-1004-22	静電気除去エアーガン用ハンガーキット	1,500	<b>1,700</b>
3155	1-9116-12	デジタル静電気探知機EGー1	24,000	<b>26,400</b>
3155	6-7990-12	静電気測定器FMXー004	74,000	<b>78,000</b>
3156	1-5277-01	静電気センサー 718	207,900	<b>219,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3158	1-4277-72	APリストストラップⅡポリエステルバンド	5,500	<b>6,400</b>
3160	9-5659-01	アジャスタブルリストストラップ2314赤	3,240	<b>3,400</b>
3160	9-5659-02	アジャスタブルリストストラップ2314青	3,240	<b>3,400</b>
3165	3-6395-01	ノンパウダー指サックロールL 1440個	7,300	<b>7,400</b>
3165	3-6395-02	ノンパウダー指サックロールM 1440個	7,300	<b>7,400</b>
3165	3-6395-03	ノンパウダー指サックロールS 1440個	7,300	<b>7,400</b>
3167	4-1074-01	アズビュアESDソックス 黒 M	850	<b>1,100</b>
3167	4-1074-02	アズビュアESDソックス 黒 S	850	<b>1,100</b>
3168	3-8851-11	ESD作業用マット 大 コネクターキット	1,500	<b>1,350</b>
3168	3-8851-12	ESD作業用マット 大 区分け用パーツ	4,600	<b>4,100</b>
3171	9-5660-01	導電性フロアマット1890 1m×2m	33,000	<b>34,800</b>
3171	9-5660-02	導電性フロアマット1890 1m×5m	78,000	<b>82,100</b>
3172	9-5710-01	静電マット(ロールタイプ) グリーン	65,000	<b>68,000</b>
3172	3-1733-01	アズビュアESDシート1210GR-A	43,700	<b>46,100</b>
3173	3-9171-01	ESD連結マット フロアタイルRG	9,000	<b>8,700</b>
3173	3-9171-02	ESD連結マット フロアタイルDG	9,000	<b>8,700</b>
3173	3-9171-11	ESD連結マット サイドエッジM-Y	4,400	<b>4,100</b>
3173	3-9171-12	ESD連結マット サイドエッジM-B	4,400	<b>4,100</b>
3173	3-9171-13	ESD連結マット サイドエッジF-Y	4,400	<b>4,100</b>
3173	3-9171-14	ESD連結マット サイドエッジF-B	4,400	<b>4,100</b>
3173	3-9171-15	ESD連結マット アース接続設置キット	1,500	<b>1,250</b>
3174	1-5115-13	グリッド10m AP導電性PVCシート	14,300	<b>14,900</b>
3174	1-5115-14	クリア10m AP導電性PVCシート	16,500	<b>17,200</b>
3174	1-5115-01	アズビュア導電性PVCシート グリッド	33,200	<b>35,100</b>
3174	1-5115-12	アズビュア導電性PVCシート クリア	39,800	<b>42,100</b>
3178	1-7054-11	静電気防止ポリバッグPB10 100枚入	710	<b>790</b>
3178	1-7054-12	静電気防止ポリバッグPB15 100枚入	1,700	<b>1,900</b>
3178	1-7054-13	静電気防止ポリバッグPB20 100枚入	2,100	<b>2,400</b>
3178	1-7054-04	静電気防止ポリバッグ PB30 100入	6,300	<b>6,800</b>
3180	1-7052-01	静電気シールディングバッグ SB8 百入	1,400	<b>1,500</b>
3180	1-7052-02	静電気シールディングバッグSB10 百枚	2,000	<b>2,100</b>
3180	1-7052-03	静電気シールディングバッグSB12 百枚	3,200	<b>3,400</b>
3180	1-7052-04	静電気シールディングバッグSB15 百枚	4,200	<b>4,600</b>
3180	1-7052-05	静電気シールディングバッグSB20 百枚	6,100	<b>6,500</b>
3180	1-7052-06	静電気シールディングバッグSB25 百枚	9,200	<b>9,800</b>
3180	1-7052-07	静電気シールディングバッグ SB30	7,000	<b>7,500</b>
3180	1-7052-08	静電気シールディングバッグ SB45	13,400	<b>14,300</b>
3180	9-4026-11	導電袋 MKB-1 100枚	790	<b>1,060</b>
3180	9-4026-12	導電袋 MKB-3 100枚	1,350	<b>1,820</b>
3180	9-4026-13	導電袋 MKB-4 100枚	2,400	<b>3,280</b>
3180	9-4026-14	導電袋 MKB-6 100枚	5,000	<b>7,000</b>
3181	2-3303-01	精密部品保管搬送ケース CPKS5510	670	<b>700</b>
3181	2-3303-02	精密部品保管搬送ケース CPKS7515	950	<b>980</b>
3181	2-3303-03	精密部品保管搬送ケース CPKS8512	1,220	<b>1,260</b>
3183	1-8747-01	導電キャビネットA CWA6-309H	29,000	<b>31,000</b>
3197	6-9124-01	静電防止剤 ドライエックス SX-250	2,750	<b>3,030</b>
3201	1-8204-04	キャリア A182-60MB-0215	58,800	<b>61,500</b>
3201	3-6950-01	キャリアボックスA18930090715	12,500	<b>13,100</b>
3201	3-6951-11	キャリアボックスE94401011403	48,900	<b>51,100</b>
3204	1-8206-01	シツパーE400-276-1010615	21,400	<b>22,400</b>
3204	1-8206-02	シツパーE400-085-101-0615	13,500	<b>14,200</b>
3204	1-8206-03	シツパーE400-380-101-0615	23,500	<b>24,600</b>
3204	9-3035-01	ディツパー D14-0215	11,500	<b>12,100</b>
3204	9-3035-02	ディツパー D11-0215	9,300	<b>9,730</b>
3205	2-960-09	研究用高純度シリコンウェハー 6XP型	10,000	<b>11,000</b>
3205	2-960-10	研究用高純度シリコンウェハー 6XN型	10,000	<b>11,000</b>
3206	9-3051-01	ウェハートレーH22-60-0615	750	<b>960</b>
3206	9-3051-02	トレイ用カバー H22-601-0615	750	<b>960</b>
3206	9-3051-03	スプリング H22-602-0615	490	<b>570</b>
3206	9-3059-02	ウェハートレーH22-101-0615	170	<b>180</b>
3207	1-4463-01	シツパー H93-40-101-1116	2,890	<b>3,030</b>
3207	1-4463-02	シツパー H93-50-101-1116	3,530	<b>3,700</b>
3207	1-4463-03	シツパー H93-60-101-1116	3,750	<b>3,930</b>
3207	9-3051-04	ウェハートレーH9380101116	4,000	<b>4,200</b>
3207	1-4463-04	シツパーH93-120-101-1116	46,500	<b>48,600</b>
3207	1-4463-05	交換用クッション H93-100A	8,350	<b>8,740</b>
3207	1-5390-02	マスクパッケージ B8060-0600	3,900	<b>4,100</b>
3207	1-5390-03	マスクパッケージ B8070-0111	6,000	<b>6,300</b>
3210	1-1421-01	交換パッド V9013-ESD 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	1-1421-02	交換パッド V9018-ESD 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	1-1421-03	交換パッド V9025-ESD 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	1-1421-04	交換パッド V9038-ESD 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	1-1421-05	交換パッド V9050-ESD 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	1-1421-06	交換パッド V9062-ESD 10個	5,450	<b>6,000</b>
3210	1-1421-07	交換パッド V9075-ESD 10個	5,450	<b>6,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3210	3-5910-01	3. 18mm交換パッドV9013B 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	3-5910-02	4. 76mm交換パッドV9018B 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	3-5910-03	6. 35mm交換パッドV9025B 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	3-5910-04	9. 53mm交換パッドV9038B 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	3-5910-05	12. 7mm交換パッドV9050B 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	3-5910-08	2. 38mm交換パッドV9009B 10個	2,850	<b>3,300</b>
3210	3-5910-06	15. 8mm交換パッドV9062B 10個	5,200	<b>5,800</b>
3210	3-5910-07	19. 0mm交換パッドV9075B 10個	5,450	<b>6,000</b>
3210	1-1423-01	ピンセット交換チップV8904-SB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	1-1423-02	ピンセット交換チップV8904-PB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	1-1423-03	ピンセット交換チップV8904-MB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	1-1423-04	ピンセット交換チップV8904-LB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	1-1423-05	ピンセット交換チップV8904-HB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5908-08	交換チップ V8903DS 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5908-02	交換チップ V8903PS 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5908-03	交換チップ V8903MS 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5908-04	交換チップ V8903LS 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5908-06	交換チップ V8903JS 5本	4,400	<b>4,800</b>
3210	3-5908-07	交換チップ V8903KS 5本	4,400	<b>4,800</b>
3210	3-5909-08	交換チップ V8903DB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5909-01	交換チップ V8903SB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5909-02	交換チップ V8903PB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5909-03	交換チップ V8903MB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5909-04	交換チップ V8903LB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5909-05	交換チップ V8903HB 5本	2,750	<b>3,000</b>
3210	3-5909-06	交換チップ V8903JB 5本	4,400	<b>4,800</b>
3210	3-5909-07	交換チップ V8903KB 5本	4,400	<b>4,800</b>
3213	7-593-22	マルチ真空ピンセットNOASQ2	44,300	<b>48,600</b>
3213	7-594-14	マルチ真空ピンセットチップT75082Q	124,500	<b>155,700</b>
3215	1-1421-05	交換パッド V9050-ESD 10個	2,850	<b>3,300</b>
3215	1-1421-06	交換パッド V9062-ESD 10個	5,450	<b>6,000</b>
3215	1-1421-07	交換パッド V9075-ESD 10個	5,450	<b>6,000</b>
3215	3-5910-06	15. 8mm交換パッドV9062B 10個	5,200	<b>5,800</b>
3224	1-2005-02	強靱精密ピンセット DURAX 00	4,800	<b>4,200</b>
3229	3-9794-01	グリップピンセット 00. SA. DR. 0	6,500	<b>6,200</b>
3229	3-9794-02	グリップピンセット 2A. SA. DR. 0	6,500	<b>6,200</b>
3229	3-9794-03	グリップピンセット2AB. SA. DR. 0	7,000	<b>6,800</b>
3229	3-9794-04	グリップピンセット 3. SA. DR. 0	6,500	<b>6,300</b>
3229	3-9794-05	グリップピンセット 3C. SA. DR. 0	6,500	<b>6,300</b>
3229	3-9794-06	グリップピンセット 4. SA. DR. 0	6,800	<b>6,600</b>
3230	9-4032-01	ピンセット C01-0315	6,000	<b>6,280</b>
3230	9-3039-01	ピンセット C20-0215	6,000	<b>6,280</b>
3230	9-3039-02	ピンセット C20-06F12	6,800	<b>9,720</b>
3230	9-3060-02	トング C50-0315	13,100	<b>13,700</b>
3230	9-3060-01	トング C52-0215	14,700	<b>20,400</b>
3234	9-3037-11	継手 C8-8GN-1C8-8GV-1	6,000	<b>6,300</b>
3237	9-3042-11	ブロー 134a JBA-S481	2,200	<b>2,650</b>
3238	1-9261-01	急冷剤 GRK-560	940	<b>1,030</b>
3238	9-3041-11	ヨンエーキューレイ QRA-S481	2,100	<b>2,550</b>
3243	4-223-01	温度調節器 TCN4S-22R	6,080	<b>7,900</b>
3243	4-223-02	温度調節器 TCN4S-24R	6,080	<b>7,900</b>
3243	4-223-03	温度調節器 TCN4M-22R	6,770	<b>8,800</b>
3243	4-223-04	温度調節器 TCN4M-24R	6,770	<b>8,800</b>
3243	4-223-05	温度調節器 TCN4H-22R	6,770	<b>8,800</b>
3243	4-223-06	温度調節器 TCN4H-24R	6,770	<b>8,800</b>
3243	4-223-07	温度調節器 TCN4L-24R	6,770	<b>8,800</b>
3243	4-223-08	温度調節器 TCN4L-22R	6,770	<b>8,800</b>
3244	4-208-01	放熱用シリコン SCH-20	910	<b>1,000</b>
3244	4-206-01	熱伝導性放熱用両面テープ HF-S43	770	<b>850</b>
3245	4-220-01	アナログタイマー AT8N	2,670	<b>2,940</b>
3245	4-220-02	アナログタイマー AT8N-1	2,670	<b>2,940</b>
3245	4-220-03	アナログタイマー AT8N-2	2,670	<b>2,940</b>
3245	4-219-01	アナログタイマー AT11DN	2,670	<b>2,940</b>
3245	4-219-02	アナログタイマー AT11DN-1	2,670	<b>2,940</b>
3245	4-219-03	アナログタイマー AT11DN-2	2,670	<b>2,940</b>
3245	4-222-01	パルスメーター LR5N-B	4,180	<b>4,590</b>
3245	4-216-01	アワメーター LE8N-BN	4,240	<b>4,660</b>
3245	4-216-02	アワメーター LE8N-BF	4,590	<b>5,050</b>
3245	4-221-01	パネルメーター MT4W-DV-1N	6,680	<b>7,350</b>
3245	4-221-02	パネルメーター MT4W-DA-1N	6,680	<b>7,350</b>
3245	4-221-03	パネルメーター MT4W-AV-1N	7,130	<b>7,840</b>
3245	4-221-04	パネルメーター MT4W-AA-1N	7,130	<b>7,840</b>
3255	4-325-01	600Vビニル絶縁電線 IV. 1. 6MM	11,800	<b>13,400</b>
3255	4-325-02	600Vビニル絶縁電線 IV. 2. 0MM	17,900	<b>20,300</b>
3255	4-325-03	600Vビニル絶縁電線 IV. 1. 25SQ	8,200	<b>9,320</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3255	4-325-04	600Vビニル絶縁電線 IV2SQ	12,400	<b>14,000</b>
3255	4-325-05	600Vビニル絶縁電線 IV3. 5SQ	21,100	<b>24,000</b>
3255	4-325-06	600Vビニル絶縁電線 IV5. 5SQ	32,100	<b>36,400</b>
3255	62-3146-28	VFF0. 75SQ 黒 ビニル平形コード	5,400	<b>6,510</b>
3255	62-3146-27	VFF0. 75SQ 白 ビニル平形コード	5,400	<b>6,510</b>
3255	62-3146-29	VFF0. 75SQ 灰 ビニル平形コード	5,400	<b>6,510</b>
3255	62-3146-31	VFF1. 25SQ 黒 ビニル平形コード	7,350	<b>9,760</b>
3255	62-3146-30	VFF1. 25SQ 白 ビニル平形コード	7,350	<b>9,760</b>
3255	62-3146-32	VFF1. 25SQ 灰 ビニル平形コード	7,350	<b>9,760</b>
3256	3-9668-01	ケーブル VV-F1. 6MMX2C	7,000	<b>9,200</b>
3256	3-9668-02	ケーブル VV-F2. 0MMX2C	12,000	<b>16,500</b>
3256	3-9668-03	ケーブル VV-F2. 6MMX2C	20,800	<b>27,500</b>
3256	3-9668-04	ケーブル VV-F1. 6MMX3C	12,400	<b>17,100</b>
3256	3-9668-05	ケーブル VV-F2. 0MMX3C	19,200	<b>24,900</b>
3256	3-9667-01	丸形コード VCT-F0. 3SQX2C	3,300	<b>3,720</b>
3256	3-9667-02	丸形コード VCT-F 0. 3SQX3C	4,200	<b>4,770</b>
3256	3-9667-03	丸形コード VCT-F0. 3SQX4C	5,100	<b>5,750</b>
3256	3-9667-08	丸形コード VCT-F0. 5SQX2C	4,400	<b>4,900</b>
3256	3-9667-09	丸形コード VCT-F0. 5SQX3C	5,700	<b>6,400</b>
3256	3-9667-10	丸形コード VCT-F 0. 5SQX4C	7,100	<b>8,020</b>
3256	3-9667-16	丸形コードVCT-F 0. 75SQX2C	5,600	<b>6,330</b>
3256	3-9667-17	丸形コードVCT-F 0. 75SQX3C	7,500	<b>8,450</b>
3256	3-9667-18	丸形コードVCT-F 0. 75SQX4C	9,300	<b>10,500</b>
3256	3-9667-23	丸形コードVCT-F 1. 25SQX2C	8,300	<b>9,380</b>
3256	3-9667-24	丸形コードVCT-F 1. 25SQX3C	11,000	<b>12,500</b>
3256	3-9667-25	丸形コードVCT-F 1. 25SQX4C	14,300	<b>16,200</b>
3256	3-9667-30	丸形コード VCT-F 2SQX 2C	11,700	<b>13,300</b>
3256	3-9667-31	丸形コード VCT-F 2SQX 3C	15,800	<b>17,900</b>
3256	3-9667-32	丸形コード VCT-F 2SQX 4C	20,000	<b>22,700</b>
3256	3-9667-38	丸形コード VCT-F3. 5SQX3C	29,000	<b>33,000</b>
3256	3-9667-39	丸形コード VCT-F3. 5SQX4C	36,000	<b>40,900</b>
3257	3-9642-01	ビニルコードMVVS 0. 3 SQX1C	3,800	<b>4,320</b>
3257	3-9642-02	ビニルコードMVVS 0. 3 SQX2C	7,600	<b>8,640</b>
3257	3-9642-03	ビニルコードMVVS 0. 3 SQX3C	8,700	<b>9,890</b>
3257	3-9642-04	ビニルコードMVVS 0. 3 SQX4C	10,700	<b>12,160</b>
3257	3-9642-14	ビニルコードMVVS 0. 5 SQX1C	4,900	<b>5,570</b>
3257	3-9642-15	ビニルコードMVVS 0. 5 SQX2C	9,800	<b>11,150</b>
3257	3-9642-16	ビニルコードMVVS 0. 5 SQX3C	11,100	<b>12,620</b>
3257	3-9642-17	ビニルコードMVVS 0. 5 SQX4C	13,800	<b>15,690</b>
3257	3-9642-27	ビニルコード MVVS0. 75SQX1C	6,100	<b>6,940</b>
3257	3-9642-28	ビニルコード MVVS0. 75SQX2C	11,400	<b>12,960</b>
3257	3-9642-29	ビニルコード MVVS0. 75SQX3C	13,800	<b>15,690</b>
3257	3-9642-30	ビニルコード MVVS0. 75SQX4C	16,700	<b>18,980</b>
3257	3-9642-40	ビニルコード MVVS1. 25SQX2C	14,600	<b>16,590</b>
3257	3-9642-41	ビニルコード MVVS1. 25SQX3C	18,500	<b>21,020</b>
3257	3-9642-42	ビニルコード MVVS1. 25SQX4C	22,000	<b>25,000</b>
3257	3-9642-48	ビニルコード MVVS 2 SQX 2C	18,700	<b>21,260</b>
3257	3-9642-49	ビニルコード MVVS 2 SQX 3C	23,900	<b>27,160</b>
3257	62-3146-22	TPCC5 LANケーブル	16,450	<b>20,300</b>
3257	62-3146-23	TPCC6 LANケーブル	24,300	<b>28,800</b>
3258	8-052-01	パナナ型チップ 黒 10ヶ入	1,630	<b>2,140</b>
3258	8-052-02	パナナ型チップ 赤 10ヶ入	1,630	<b>2,140</b>
3259	3-9647-01	裸圧着端子 HC R-1. 25-3. 5	260	<b>290</b>
3259	3-9647-02	銅線用裸圧着端子 HC R-1. 25-4	260	<b>290</b>
3259	3-9647-03	銅線用裸圧着端子HC R-1. 25-4M	260	<b>290</b>
3259	3-9647-04	銅線用裸圧着端子 HC R-1. 25-5	260	<b>290</b>
3259	3-9647-05	銅線用裸圧着端子HCR-2-3 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-06	銅線用裸圧着端子 HC R-2-3. 5	260	<b>290</b>
3259	3-9647-07	銅線用裸圧着端子HCR-2-4 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-08	銅線用裸圧着端子HCR-2-5 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-09	銅線用裸圧着端子HCR-2-6 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-10	銅線用裸圧着端子HCR-2-8 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-11	銅線用裸圧着端子 HC R-3. 5-4	260	<b>290</b>
3259	3-9647-12	銅線用裸圧着端子 HC R-3. 5-5S	260	<b>290</b>
3259	3-9647-13	銅線用裸圧着端子 HC R-5. 5-4	260	<b>290</b>
3259	3-9647-14	銅線用裸圧着端子 HC R-5. 5-5	260	<b>290</b>
3259	3-9647-15	銅線用裸圧着端子HCR-5. 5-6 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-47	銅線用裸圧着端子 HC R-5. 5-8	260	<b>290</b>
3259	3-9647-48	銅線用裸圧着端子 HC R-5. 5-10	260	<b>290</b>
3259	3-9647-18	銅線用裸圧着端子 HC R-5. 5-12	260	<b>290</b>
3259	3-9647-19	銅線用裸圧着端子 HC R-8-5	260	<b>290</b>
3259	3-9647-20	銅線用裸圧着端子 HC R-8-6 5個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-21	銅線用裸圧着端子 HC R-8-8 5個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-22	銅線用裸圧着端子HCR-8-10 5個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-23	銅線用裸圧着端子HCR-8-12 4個	260	<b>290</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3259	3-9647-24	銅線用裸圧着端子HCR-14-5 3個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-25	銅線用裸圧着端子HCR-14-6 3個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-26	銅線用裸圧着端子HCR-14-6S 3個	260	<b>290</b>
3259	3-9647-49	銅線用裸圧着端子 HC R-14-8	260	<b>290</b>
3259	3-9647-50	銅線用裸圧着端子 HC R-14-8S	260	<b>290</b>
3259	3-9647-51	銅線用裸圧着端子 HC R-14-10	260	<b>290</b>
3259	3-9647-30	銅線用裸圧着端子 HC R-14-12	260	<b>290</b>
3259	3-9647-31	銅線用裸圧着端子HCR-22-6 5個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-32	銅線用裸圧着端子HCR-22-6S 5個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-33	銅線用裸圧着端子HCR-22-8 5個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-34	銅線用裸圧着端子HCR-22-8S 5個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-35	銅線用裸圧着端子HCR-22-10 5個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-36	銅線用裸圧着端子HCR-22-12 4個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-52	銅線用裸圧着端子 HC R-38-6S	510	<b>570</b>
3259	3-9647-38	銅線用裸圧着端子HCR-38-8 4個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-39	銅線用裸圧着端子HCR-38-8 4個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-40	銅線用裸圧着端子HCR-38-10 4個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-41	銅線用裸圧着端子HCR-38-12 4個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-53	銅線用裸圧着端子 HC R-38-14	510	<b>570</b>
3259	3-9647-43	銅線用裸圧着端子HCR-60-3 3個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-44	銅線用裸圧着端子HCR-60-10 3個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-45	銅線用裸圧着端子HCR-60-12 3個	510	<b>570</b>
3259	3-9647-46	銅線用裸圧着端子HCR-60-14 2個	510	<b>570</b>
3259	3-9646-01	銅線用裸圧着端子 HC1. 25Y-3. 5	260	<b>290</b>
3259	3-9646-02	銅線用裸圧着端子 HC1. 25Y-3N	260	<b>290</b>
3259	3-9646-03	銅線用裸圧着端子 HC1. 25Y-4S	260	<b>290</b>
3259	3-9646-04	銅線用裸圧着端子 HC2Y-3 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9646-05	銅線用裸圧着端子HC2Y-3. 5 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9646-06	銅線用裸圧着端子 HC2Y-4S 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9646-07	銅線用裸圧着端子 HC2Y-5 15個	260	<b>290</b>
3259	3-9646-08	銅線用裸圧着端子HC3. 5Y-4 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9646-09	銅線用裸圧着端子HC5. 5Y-4 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9646-10	銅線用裸圧着端子HC5. 5Y-5 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9695-01	銅線用裸圧着スリーブHCE-小 20個	260	<b>290</b>
3259	3-9695-02	銅線用裸圧着スリーブHCE-中 15個	260	<b>290</b>
3259	3-9695-03	銅線用裸圧着スリーブHCE-大 10個	260	<b>290</b>
3259	3-9644-01	圧着スリーブ HC TMV-B-1. 25	260	<b>290</b>
3259	3-9644-02	圧着スリーブ HCTMV-B-2 5個	260	<b>290</b>
3259	3-9644-03	圧着スリーブ HC TMV-B-5. 5	260	<b>290</b>
3260	63-2566-01	TMEX1. 253SRED 丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2565-92	TMEX1. 253. 5RED 丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-05	TMEX1. 254RED 被覆付丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-07	TMEX1. 255RED 被覆付丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-17	TMEX1. 25Y3. 5RED Y形端子	730	<b>840</b>
3260	63-2566-24	TMEX1. 25Y3NRED Y形端子	730	<b>840</b>
3260	63-2566-35	TMEX1. 25Y4SRED Y形端子	730	<b>840</b>
3260	63-2566-37	TMEX1. 25Y5RED Y形端子	930	<b>1,070</b>
3260	63-2566-51	TMEX23BLU環境配慮形被覆丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-46	TMEX23. 5BLU絶縁被覆付丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-62	TMEX24BLU環境配慮形被覆丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-68	TMEX25BLU環境配慮形被覆丸形端子	700	<b>810</b>
3260	63-2566-72	TMEX26BLU環境配慮形被覆丸形端子	1,050	<b>1,210</b>
3260	63-2566-82	TMEX2Y3BLU 絶縁被覆付Y形端子	790	<b>910</b>
3260	63-2566-76	TMEX2Y3. 5BLU 被覆付Y形端子	790	<b>910</b>
3260	63-2566-90	TMEX2Y4SBLU絶縁被覆付Y形端子	790	<b>910</b>
3260	63-2566-92	TMEX2Y5BLU 絶縁被覆付Y形端子	840	<b>970</b>
3260	63-2567-26	TMEX5. 54YEL絶縁被覆付丸形端子	625	<b>720</b>
3260	63-2567-32	TMEX5. 55YEL絶縁被覆付丸形端子	625	<b>720</b>
3260	63-2567-34	TMEX5. 56YEL絶縁被覆付丸形端子	770	<b>890</b>
3260	63-2567-40	TMEX5. 5Y4YEL 被覆付Y形端子	750	<b>870</b>
3260	63-2567-42	TMEX5. 5Y5YEL 被覆付Y形端子	750	<b>870</b>
3260	3-9645-01	差込型ピン端子 HC PC-2005-F	260	<b>290</b>
3260	3-9645-02	差込型ピン端子 HC PC-2005-M	260	<b>290</b>
3260	3-9645-03	差込型ピン端子 HC PC-4009-F	260	<b>290</b>
3260	3-9645-04	差込型ピン端子 HC PC-4009-M	260	<b>290</b>
3260	3-9645-05	差込型ピン端子 HC PC-4020-F	260	<b>290</b>
3260	3-9645-06	差込型ピン端子 HC PC-4020-M	260	<b>290</b>
3261	8-054-01	みの虫クリップ 大(リード線付10本組)	1,800	<b>2,330</b>
3261	8-054-02	みの虫クリップ 小(リード線付10本組)	1,600	<b>1,970</b>
3261	3-9648-01	端子キャップ LP-TIC-1. 25 黒	200	<b>230</b>
3261	3-9648-02	端子キャップ LP-TIC-1. 25 青	200	<b>230</b>
3261	3-9648-03	端子キャップ LP-TIC-1. 25 緑	200	<b>230</b>
3261	3-9648-04	端子キャップ LP-TIC-1. 25 赤	200	<b>230</b>
3261	3-9648-05	端子キャップ LP-TIC-1. 25 白	200	<b>230</b>
3261	3-9648-06	端子キャップ LP-TIC-1. 25 黄	200	<b>230</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3261	3-9649-01	端子キャップLP-TIC-2黒 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9649-02	端子キャップLP-TIC-2青 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9649-03	端子キャップLP-TIC-2緑 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9649-04	端子キャップLP-TIC-2赤 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9649-05	端子キャップLP-TIC-2白 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9649-06	端子キャップLP-TIC-2黄 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9650-01	端子キャップLP-TIC-3.5黒 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9650-02	端子キャップLP-TIC-3.5青 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9650-03	端子キャップLP-TIC-3.5緑 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9650-04	端子キャップLP-TIC-3.5赤 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9650-05	端子キャップLP-TIC-3.5白 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9650-06	端子キャップLP-TIC-3.5黄 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9651-01	端子キャップLP-TIC-5.5黒 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9651-02	端子キャップLP-TIC-5.5青 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9651-03	端子キャップLP-TIC-5.5緑 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9651-04	端子キャップLP-TIC-5.5赤 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9651-05	端子キャップLP-TIC-5.5白 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9651-06	端子キャップLP-TIC-5.5黄 50個	200	<b>230</b>
3261	3-9652-01	端子キャップLP-TIC-8黒 30個	200	<b>230</b>
3261	3-9652-02	端子キャップLP-TIC-8青 30個	200	<b>230</b>
3261	3-9652-03	端子キャップLP-TIC-8緑 30個	200	<b>230</b>
3261	3-9652-04	端子キャップLP-TIC-8赤 30個	200	<b>230</b>
3261	3-9652-05	端子キャップLP-TIC-8白 30個	200	<b>230</b>
3261	3-9652-06	端子キャップLP-TIC-8黄 30個	200	<b>230</b>
3261	3-9653-01	端子キャップLP-TIC-14黒 20個	200	<b>230</b>
3261	3-9653-02	端子キャップLP-TIC-14青 20個	200	<b>230</b>
3261	3-9653-03	端子キャップLP-TIC-14緑 20個	200	<b>230</b>
3261	3-9653-04	端子キャップLP-TIC-14赤 20個	200	<b>230</b>
3261	3-9653-05	端子キャップLP-TIC-14白 20個	200	<b>230</b>
3261	3-9653-06	端子キャップLP-TIC-14黄 20個	200	<b>230</b>
3261	3-9654-01	端子キャップLP-TIC-22黒 15個	200	<b>230</b>
3261	3-9654-02	端子キャップLP-TIC-22青 15個	200	<b>230</b>
3261	3-9654-03	端子キャップLP-TIC-22緑 15個	200	<b>230</b>
3261	3-9654-04	端子キャップLP-TIC-22赤 15個	200	<b>230</b>
3261	3-9654-05	端子キャップLP-TIC-22白 15個	200	<b>230</b>
3261	3-9654-06	端子キャップLP-TIC-22黄 15個	200	<b>230</b>
3261	3-9655-01	端子キャップLP-TIC-38黒 10個	200	<b>230</b>
3261	3-9655-02	端子キャップLP-TIC-38青 10個	200	<b>230</b>
3261	3-9655-03	端子キャップLP-TIC-38緑 10個	200	<b>230</b>
3261	3-9655-04	端子キャップLP-TIC-38赤 10個	200	<b>230</b>
3261	3-9655-05	端子キャップLP-TIC-38白 10個	200	<b>230</b>
3261	3-9655-06	端子キャップLP-TIC-38黄 10個	200	<b>230</b>
3261	3-9656-01	端子キャップLP-TIC-60黒 5個	200	<b>230</b>
3261	3-9656-02	端子キャップLP-TIC-60青 5個	200	<b>230</b>
3261	3-9656-03	端子キャップLP-TIC-60緑 5個	200	<b>230</b>
3261	3-9656-04	端子キャップLP-TIC-60赤 5個	200	<b>230</b>
3261	3-9656-05	端子キャップLP-TIC-60白 5個	200	<b>230</b>
3261	3-9657-01	端子キャップLP-TIC-100黒 3個	200	<b>230</b>
3261	3-9657-02	端子キャップLP-TIC-100青 3個	200	<b>230</b>
3261	3-9657-03	端子キャップLP-TIC-100緑 3個	200	<b>230</b>
3261	3-9657-04	端子キャップLP-TIC-100赤 3個	200	<b>230</b>
3261	3-9657-05	端子キャップLP-TIC-100白 3個	200	<b>230</b>
3263	62-3143-33	QLX2JP-RCL電線コネクタ 50個	750	<b>830</b>
3263	62-3143-34	QLX3JP-BCL電線コネクタ 50個	820	<b>900</b>
3263	62-3143-35	QLX4JP-YCL電線コネクタ 50個	1,120	<b>1,220</b>
3263	62-3143-36	QLX5JP-OCL電線コネクタ 50個	1,480	<b>1,620</b>
3263	62-3143-37	QLX6JP-PCL電線コネクタ 20個	830	<b>910</b>
3263	62-3143-38	QLX8JP-GCL電線コネクタ 20個	1,150	<b>1,250</b>
3265	3-962-01	ジャンプワイヤキット SKS-100	470	<b>520</b>
3265	3-962-02	ジャンプワイヤキット SKS-140	1,050	<b>1,160</b>
3265	3-962-03	ジャンプワイヤキット SKS-290	3,740	<b>4,110</b>
3265	4-201-01	電流測定アダプタ SBM-001	1,000	<b>1,100</b>
3265	4-201-02	ブレッドボード用電源ボードSBM-003	600	<b>660</b>
3265	4-201-05	USB電源ボードSBM-007	1,100	<b>1,210</b>
3269	4-209-01	電子機器用接点洗浄剤 RC-S121	800	<b>880</b>
3269	4-209-02	電子機器用接点洗浄剤 RC-S201	1,000	<b>1,100</b>
3269	3-1926-01	銅張積層板No.10	170	<b>190</b>
3269	3-1926-02	銅張積層板No.11	200	<b>220</b>
3269	3-1926-03	銅張積層板No.12	260	<b>290</b>
3269	3-1926-04	銅張積層板No.13	340	<b>370</b>
3269	3-1926-05	銅張積層板No.14	460	<b>510</b>
3269	3-1926-06	銅張積層板No.15	550	<b>610</b>
3269	3-1926-07	銅張積層板No.16	600	<b>670</b>
3269	3-1926-08	銅張積層板No.17	770	<b>850</b>
3269	3-1926-09	銅張積層板No.18	940	<b>1,030</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3269	3-1926-10	銅張積層板No.19	1,060	<b>1,170</b>
3269	3-1927-02	銅張積層板No.31	590	<b>650</b>
3269	3-1927-04	銅張積層板No.32	1,190	<b>1,310</b>
3269	3-1927-03	銅張積層板No.33	860	<b>950</b>
3269	3-1927-06	銅張積層板No.34	1,540	<b>1,690</b>
3269	3-1927-08	銅張積層板No.35	2,100	<b>2,240</b>
3269	3-1928-02	銅張積層板No.31R	660	<b>730</b>
3269	3-1928-04	銅張積層板No.32R	1,210	<b>1,330</b>
3269	3-1928-03	銅張積層板No.33R	910	<b>1,000</b>
3269	3-1928-06	銅張積層板No.34R	1,760	<b>1,940</b>
3269	3-1928-08	銅張積層板No.35R	2,240	<b>2,460</b>
3270	4-204-01	ハンドカッター PC-210	39,000	<b>42,900</b>
3271	4-200-01	小型ユニバーサル基板 ICB-86	120	<b>130</b>
3271	4-200-02	小型ユニバーサル基板 ICB-86G	190	<b>210</b>
3271	4-200-03	小型ユニバーサル基板 ICB-87	120	<b>130</b>
3271	4-200-04	小型ユニバーサル基板 ICB-88G	190	<b>210</b>
3271	4-200-05	小型ユニバーサル基板 ICB-88GH	440	<b>480</b>
3271	4-200-06	小型ユニバーサル基板 ICB-288	100	<b>110</b>
3271	4-200-07	小型ユニバーサル基板 ICB-288G	150	<b>170</b>
3271	4-200-08	小型ユニバーサル基板 ICB-288U	100	<b>110</b>
3271	4-200-09	小型ユニバーサル基板 ICB-288GU	150	<b>170</b>
3271	4-200-10	小型ユニバーサル基板 ICB-288V	100	<b>110</b>
3271	4-200-11	小型ユニバーサル基板 ICB-288GV	150	<b>170</b>
3271	4-200-12	小型ユニバーサル基板 ICB-90	220	<b>240</b>
3271	4-200-13	小型ユニバーサル基板 ICB-90GH	550	<b>610</b>
3271	4-200-14	小型ユニバーサル基板 ICB-91	220	<b>240</b>
3271	4-200-15	小型ユニバーサル基板 ICB-93S	360	<b>400</b>
3271	4-200-16	小型ユニバーサル基板 ICB-93SG	420	<b>460</b>
3271	4-200-18	小型ユニバーサル基板 ICB-293	230	<b>250</b>
3271	4-200-19	小型ユニバーサル基板 ICB-293G	330	<b>360</b>
3276	4-215-01	圧力センサ PSAN-1CV-RC1/8	10,400	<b>11,400</b>
3276	4-215-02	圧力センサ PSAN-1CA-RC1/8	10,400	<b>11,400</b>
3278	4-212-01	近接センサ PRDT12-8DO	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-02	近接センサ PRDT12-4DO	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-03	近接センサ PRDT12-4DC	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-04	近接センサ PRDT12-8DC	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-05	近接センサ PRDT12-4DO-V	3,020	<b>3,320</b>
3278	4-212-06	近接センサ PRDT18-7DO	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-07	近接センサ PRDT18-7DC	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-08	近接センサ PRDT18-14DO	2,560	<b>2,820</b>
3278	4-212-09	近接センサ PRDT18-7DO-V	3,020	<b>3,320</b>
3278	4-212-10	近接センサ PRDT18-7DC-V	3,020	<b>3,320</b>
3278	4-212-11	近接センサ PRDT30-15DO	2,850	<b>3,140</b>
3278	4-212-12	近接センサ PRDT30-15DO-V	3,310	<b>3,640</b>
3278	4-211-01	近接センサ中継ボックス PT4-3DN	6,890	<b>7,580</b>
3278	4-211-02	近接センサ中継ボックス PT4-3DP	6,890	<b>7,580</b>
3278	4-211-03	近接センサ中継ボックス PT6-3DP	7,910	<b>8,700</b>
3278	4-211-04	近接センサ中継ボックス PT6-3DN	7,910	<b>8,700</b>
3292	3-5496-01	金属カップリング JU-100	5,100	<b>5,370</b>
3292	3-5496-02	樹脂製カップリング GJ-8	1,120	<b>1,180</b>
3292	3-5496-03	板バネ製カップリング ML20P-8-8	3,600	<b>3,790</b>
3292	3-5496-04	取付金具 JT-O35	1,700	<b>1,790</b>
3295	62-4954-92	7000A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,050	<b>1,090</b>
3295	62-4954-93	7001A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,060	<b>1,100</b>
3295	62-4954-94	7002A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,240	<b>1,290</b>
3295	62-4954-95	7003A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,260	<b>1,300</b>
3295	62-4954-96	7004A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,420	<b>1,470</b>
3295	62-4954-97	7005A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,590	<b>1,640</b>
3295	62-4954-98	7006A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,750	<b>1,810</b>
3295	62-4954-99	7007A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,900	<b>1,960</b>
3295	62-4955-01	7008A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	2,350	<b>2,430</b>
3295	62-4955-02	7009A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	2,850	<b>2,940</b>
3295	62-4955-03	7010A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	3,270	<b>3,370</b>
3295	62-4955-04	7011A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	3,870	<b>3,990</b>
3295	62-4955-05	7012A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	4,480	<b>4,620</b>
3295	62-4955-06	7013A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	5,600	<b>5,810</b>
3295	62-4955-07	7014A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	6,300	<b>6,510</b>
3295	62-4955-08	7015A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	7,000	<b>7,210</b>
3295	62-4955-09	7016A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	8,350	<b>8,560</b>
3295	62-4955-10	7017A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	9,850	<b>10,160</b>
3295	62-4955-11	7018A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	11,300	<b>11,610</b>
3295	62-4955-12	7019A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	12,900	<b>13,320</b>
3295	62-4955-13	7020A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	14,800	<b>15,260</b>
3297	4-235-01	ケース VJA-1204-WM	2,900	<b>3,910</b>
3297	4-235-02	ケース VJA-1206-WM	3,100	<b>4,090</b>



頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3297	4-235-03	ケース VJA-1505-WM	3,600	<b>4,810</b>
3297	4-235-04	ケース VJA-1507-WM	3,700	<b>4,940</b>
3297	4-235-05	ケース VJA-2004-WM	3,600	<b>4,810</b>
3297	4-235-06	ケース VJA-2006-WM	3,720	<b>4,940</b>
3297	4-234-01	ケース VUA-084-WM	6,100	<b>7,780</b>
3297	4-234-02	ケース VUA-104-WM	8,000	<b>10,140</b>
3297	4-234-03	ケース VUA-134-WM	11,200	<b>13,350</b>
3297	4-233-01	ケース VAA-1450AV-WM1	3,700	<b>3,920</b>
3297	4-233-02	ケース VAA-1475AV-WM1	4,300	<b>4,620</b>
3297	4-233-03	ケース VAA-14A0AV-WM1	4,800	<b>5,070</b>
3297	4-233-04	ケース VAA-1660AV-WM1	5,100	<b>5,670</b>
3297	4-233-05	ケース VAA-1685AV-WM1	6,100	<b>6,670</b>
3297	4-233-06	ケース VAA-16B0AV-WM1	6,500	<b>7,070</b>
3297	4-236-01	プラスチックケースVRA-1515-WM	3,800	<b>4,380</b>
3297	4-236-02	プラスチックケースVRA-2120-WM	5,900	<b>7,130</b>
3297	4-236-03	プラスチックケースVRA-2720-WM	6,600	<b>8,030</b>
3297	4-236-04	プラスチックケースVRA-3320-WM	7,400	<b>8,970</b>
3299	4-238-01	ケース AGS-100410-SQ	5,300	<b>5,950</b>
3299	4-238-02	ケース AGS-100710-SQ	6,600	<b>7,450</b>
3299	4-238-03	ケース AGS-101010-SQ	7,900	<b>8,940</b>
3299	4-238-04	ケース AGS-120412-SQ	5,500	<b>6,230</b>
3299	4-238-05	ケース AGS-120712-SQ	6,900	<b>7,790</b>
3299	4-238-06	ケース AGS-121012-SQ	8,300	<b>9,350</b>
3299	4-238-07	ケース AGS-140414-SQ	7,100	<b>8,040</b>
3299	4-238-08	ケース AGS-140714-SQ	8,900	<b>10,050</b>
3299	4-238-09	ケース AGS-141014-SQ	10,700	<b>12,050</b>
3299	4-239-01	ケース AGS-080416-ED	5,700	<b>6,410</b>
3299	4-239-02	ケース AGS-080716-ED	7,100	<b>8,010</b>
3299	4-239-03	ケース AGS-081016-ED	8,500	<b>9,610</b>
3299	4-239-04	ケース AGS-090418-ED	6,100	<b>6,860</b>
3299	4-239-05	ケース AGS-090718-ED	7,600	<b>8,570</b>
3299	4-239-06	ケース AGS-091018-ED	9,100	<b>10,280</b>
3299	4-239-07	ケース AGS-100420-ED	6,400	<b>7,220</b>
3299	4-239-08	ケース AGS-100720-ED	8,000	<b>9,030</b>
3299	4-239-09	ケース AGS-101020-ED	9,600	<b>10,830</b>
3300	4-276-01	角蝶番 角蝶番 25mm シルバー	210	<b>280</b>
3300	4-276-02	角蝶番 角蝶番 32mm シルバー	210	<b>280</b>
3300	4-276-03	角蝶番 38mm シルバー 2個	220	<b>310</b>
3300	4-276-04	角蝶番 51mm シルバー 2個	260	<b>380</b>
3300	4-276-05	角蝶番 64mm シルバー 2個	290	<b>420</b>
3300	4-276-06	角蝶番 76mm シルバー 2個	340	<b>490</b>
3300	4-276-07	角蝶番 89mm シルバー 2個	480	<b>690</b>
3300	4-276-08	角蝶番 角蝶番 102mm シルバー	600	<b>840</b>
3300	4-277-01	角蝶番 角蝶番 25mm ゴールド	210	<b>280</b>
3300	4-277-02	角蝶番 角蝶番 32mm ゴールド	210	<b>280</b>
3300	4-277-03	角蝶番 38mm ゴールド 2個	220	<b>310</b>
3300	4-277-04	角蝶番 51mm ゴールド 2個	260	<b>380</b>
3300	4-277-05	角蝶番 64mm ゴールド 2個	290	<b>420</b>
3300	4-277-06	角蝶番 76mm ゴールド 2個	340	<b>490</b>
3300	4-277-07	角蝶番 89mm ゴールド 2個	480	<b>690</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3300	4-277-08	角蝶番 角蝶番 102mm ゴールド	600	<b>840</b>
3300	4-279-01	角蝶番 角蝶番 25mm 仙徳	210	<b>280</b>
3300	4-279-02	角蝶番 角蝶番 32mm 仙徳	210	<b>280</b>
3300	4-279-03	角蝶番 38mm 仙徳／2個	220	<b>310</b>
3300	4-279-04	角蝶番 51mm 仙徳／2個	260	<b>380</b>
3300	4-279-05	角蝶番 64mm 仙徳／2個	290	<b>420</b>
3300	4-279-06	角蝶番 76mm 仙徳／2個	340	<b>490</b>
3300	4-279-07	角蝶番 89mm 仙徳／2個	480	<b>690</b>
3300	4-279-08	角蝶番 角蝶番 102mm 仙徳	600	<b>840</b>
3300	61-7025-31	72621 ステンレス蝶番 25mm	370	<b>440</b>
3300	61-7025-32	72622 ステンレス蝶番 32mm	360	<b>410</b>
3300	61-7025-33	72623 ステンレス蝶番 38mm	390	<b>450</b>
3300	61-7021-01	P-614 ステン蝶番 51mm 2個	330	<b>470</b>
3300	61-7021-02	P-615 ステン蝶番 64mm 2個	410	<b>580</b>
3300	61-7021-03	P-616 ステン蝶番 76mm 2個	660	<b>930</b>
3300	61-7021-04	P-617 ステン蝶番 89mm 2個	790	<b>1,130</b>
3300	61-7021-05	P-618 ステン蝶番 102mm	1,060	<b>1,500</b>
3301	61-7012-86	30016 カラー丸棒 小 ブラック	300	<b>430</b>
3301	61-7012-87	30017 カラー丸棒 小 ホワイト	300	<b>430</b>
3301	61-7012-83	30006 カラー丸棒 大 ブラック	320	<b>490</b>
3301	61-7012-84	30007 カラー丸棒 大 ホワイト	320	<b>490</b>
3318	4-188-13	ロボL用サーボモータ WR-MG90S	1,400	<b>1,300</b>
3318	4-188-14	ロボット製作キット WR-TP-BR1	800	<b>750</b>
3319	61-6072-76	153142 RobotistBasic	28,000	<b>35,340</b>
3319	61-6072-77	153143 RobotistAdvan	43,500	<b>49,100</b>
3319	61-6072-47	153101 USBケーブルminiB	530	<b>590</b>
3319	61-6072-59	153114 ロボット用音センサカバー付	1,120	<b>1,240</b>
3319	61-6072-60	153115 ロボット用光センサー	1,120	<b>1,240</b>
3319	61-6072-61	153116 ロボット用フォトリフレクタ	1,600	<b>1,730</b>
3319	61-6072-62	153117 ロボ用タッチセンサカバー付	1,120	<b>1,240</b>
3319	61-6072-63	153118 ロボ用加速度センサカバー付	2,400	<b>2,590</b>
3319	61-6072-64	153119 ロボ用電子ブザーカバー付	1,120	<b>1,240</b>
3319	61-6072-65	153120 ロボット用LED赤	640	<b>760</b>
3319	61-6072-66	153121 ロボット用LED緑	640	<b>760</b>
3319	61-6072-67	153122 ロボット用LED青	640	<b>760</b>
3319	61-6072-68	153123 ロボット用LED白	640	<b>760</b>
3319	61-6072-69	153125 センサー接続コード3芯15	210	<b>230</b>
3319	61-6072-70	153126 センサー接続コード3芯30	260	<b>300</b>
3319	61-6072-71	153127 センサー接続コード4芯50	320	<b>370</b>
3319	61-6072-72	153129 ロボティスト用カバー台座付	5,500	<b>6,360</b>
3319	61-6072-78	153148 サーボモーター3Kg	2,240	<b>2,590</b>
3319	61-6072-79	153149 ロボット用DCモーター	800	<b>990</b>
3321	4-203-01	実験用直流電源 DK-910	11,700	<b>12,870</b>
3322	3-963-01	ブレッドボードパーツセットSBS-201	950	<b>1,050</b>
3322	3-963-02	ブレッドボードパーツセットSBS-202	900	<b>990</b>
3322	3-963-03	ブレッドボードパーツセットSBS-203	2,500	<b>2,750</b>
3322	3-963-05	ブレッドボードパーツセットSBS-205	1,750	<b>1,930</b>
3330	1-5474-01-60	トルネード PM-201貸5日	7,000	<b>8,500</b>
3397	4-463-02-60	超音波洗浄器 MCS-3P貸5日	4,000	<b>4,500</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所



# 価 格 改 定 表

ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
15	0-5722-34	中段両開きユニットNM-650D	90,000	<b>80,000</b>
17	0-5975-03	アルティア遮光アンプルケース WBS-8	710	<b>880</b>
26	8-5866-17	アルティアハーフトレー-AHT-75CV	3,900	<b>3,000</b>
26	8-5866-18	アルティアハーフトレー-AHT-150CV	4,500	<b>3,800</b>
27	8-2176-12	アルティアバスケットAB150アイボリー	5,500	<b>7,100</b>
28	7-7737-01	プレート小 アルティアトレー用プレート	320	<b>240</b>
28	7-7737-02	プレート大 アルティアトレー用プレート	380	<b>270</b>
28	7-7737-11	プレート小用中紙 200枚	1,100	<b>770</b>
28	7-7737-12	プレート大用中紙 200枚	1,600	<b>1,150</b>
34	8-4924-21	収納ユニットV930-10S	51,500	<b>56,000</b>
34	8-4924-22	収納ユニットV930-10H	54,500	<b>59,500</b>
34	8-4924-23	収納ユニットV930-10SG	69,500	<b>76,000</b>
34	8-4924-24	収納ユニットV930-10HG	77,500	<b>84,500</b>
34	8-4924-05	収納ユニットV930-10K	39,500	<b>43,000</b>
34	8-4924-06	収納ユニットV930-11S	51,500	<b>56,000</b>
34	8-4924-07	収納ユニットV930-11H	54,500	<b>59,500</b>
34	8-4924-08	収納ユニットV930-11HG	77,500	<b>84,500</b>
34	8-4924-09	収納ユニットV930-21H	88,000	<b>96,000</b>
34	8-4924-10	収納ユニットV930-B1	10,500	<b>11,500</b>
34	8-4924-11	収納ユニットV930-04H	42,000	<b>46,000</b>
34	8-4924-12	収納ユニットV930-05H	46,500	<b>51,000</b>
34	8-4924-13	収納ユニットV930-07A	19,500	<b>21,300</b>
34	8-4924-14	収納ユニットV930-11A	20,000	<b>22,000</b>
34	8-4924-15	収納ユニットV930-17A	21,000	<b>23,000</b>
35	7-4522-01	調剤ユニットV930-10YT	140,000	<b>153,000</b>
35	7-4522-02	調剤ユニットV965-09TS	159,000	<b>173,000</b>
35	7-4522-12	調剤ユニットV965-B1	26,800	<b>29,200</b>
35	7-4522-13	調剤ユニットV965-WT1	32,600	<b>35,500</b>
36	0-6944-21	収納ユニット V945-07S	48,100	<b>52,500</b>
36	3-2138-01	器具戸棚 V945-10H	56,800	<b>62,000</b>
36	3-2138-03	器具戸棚 V945-10TS	76,100	<b>83,000</b>
36	3-2138-05	器具戸棚 V945-10K	42,600	<b>46,500</b>
36	3-2138-08	器具戸棚 V945-11TS	76,100	<b>83,000</b>
36	3-2138-09	器具戸棚 V945-311D	97,000	<b>105,800</b>
36	3-2138-15	ベース V945-B1	10,500	<b>11,500</b>
36	0-5618-11	カテテル収納庫 M945-18HGKT	173,000	<b>188,600</b>
36	0-1525-21	カテテル収納庫 M1845-205D	103,500	<b>113,000</b>
36	0-1525-31	カテテル収納庫 M1845-B1	18,000	<b>19,800</b>
37	8-2060-01	耐薬引違保管庫 N-515G・OW	59,800	<b>63,500</b>
37	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	54,000	<b>57,500</b>
37	0-638-13	耐薬引違保管庫 N-515B ベース	5,500	<b>6,000</b>
37	0-638-24	耐薬引違保管庫用棚板 N-515・OW用	4,100	<b>4,500</b>
37	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
37	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	59,800	<b>63,500</b>
37	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	36,500	<b>39,500</b>
37	3-035-19	耐薬引違保管庫N-180G・OW	92,800	<b>98,500</b>
37	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	82,500	<b>88,000</b>
37	3-035-13	耐薬引違保管庫 N-90B ベース	5,200	<b>5,800</b>
37	3-035-16	耐薬引違保管庫 N-180B ベース	7,500	<b>8,300</b>
37	3-065-23	N90・180・330・360用棚板	3,500	<b>3,900</b>
37	0-638-24	耐薬引違保管庫用棚板 N-515・OW用	4,100	<b>4,500</b>
37	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
38	0-4381-21	耐薬引違保管庫 N-90GH・OW	61,000	<b>65,000</b>
38	0-4381-22	耐薬引違保管庫 N-90DH・OW	56,000	<b>59,800</b>
38	1-8318-21	耐薬引違保管庫 N-515GH・OW	69,800	<b>74,000</b>
38	1-8318-22	耐薬引違保管庫 N-515DH・OW	64,000	<b>68,000</b>
38	3-5621-11	耐薬引違保管庫N-90HB連結式ベース	6,200	<b>6,800</b>
38	1-8318-11	ベース N-515HB	6,900	<b>7,600</b>
38	3-065-23	N90・180・330・360用棚板	3,500	<b>3,900</b>
38	0-638-24	耐薬引違保管庫用棚板 N-515・OW用	4,100	<b>4,500</b>
38	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
38	0-5223-01	ステンレス収納庫 SS-09H	180,000	<b>196,200</b>
38	0-5223-02	ステンレス収納庫 SS-09K	133,000	<b>145,000</b>
38	0-5223-03	ステンレス収納庫 SS-09S	165,000	<b>179,800</b>
38	0-5223-04	ステンレス収納庫 SS-09G	180,000	<b>196,200</b>
38	0-5223-05	ステンレス収納庫 SS-18H	322,000	<b>351,000</b>
38	0-5223-12	ステンレス収納庫 棚板 SS-DSB	17,500	<b>19,100</b>
38	0-5223-11	ステンレス収納庫 ベース SS-B1	31,500	<b>34,400</b>
38	0-5223-14	固定金具セット 床用 SFS-UN2個入	2,600	<b>2,900</b>
38	0-5223-15	固定金具セット 壁用 SFS-K 2個入	2,600	<b>2,900</b>
39	0-4137-41	ナビシステムキャビネット RW5-10S	43,500	<b>54,500</b>
39	0-4137-42	ナビシステムキャビネット RW5-10H	42,500	<b>56,000</b>
39	0-4137-43	ナビシステムキャビネット RW5-10K	34,000	<b>44,300</b>
39	0-4137-44	ナビシステムキャビネット RW5-N310D	79,500	<b>104,900</b>
39	0-4137-45	ナビシステムキャビネットRW5-10SG	48,000	<b>67,500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
39	0-4137-46	ナビシステムキャビネットRW5-10KR	82,000	<b>72,800</b>
39	0-4137-47	ナビシステムキャビネット RW5-07H	36,500	<b>47,800</b>
39	0-4137-48	ナビシステムキャビネット RW5-07K	28,500	<b>37,400</b>
39	0-4137-49	ナビシステムキャビネット RW5-N10C39	97,000	<b>118,900</b>
39	0-4137-50	ナビシステムキャビネット RW5-N10C69	116,000	<b>141,500</b>
39	0-4137-51	ナビシステムキャビネット RW5-NB	8,800	<b>10,800</b>
39	0-4137-52	ナビシステムキャビネット RW5-TT	4,200	<b>4,400</b>
44	8-5074-01	ワイヤーラック 1536-221	30,000	<b>33,700</b>
44	8-5074-02	ワイヤーラック 1536-223	36,000	<b>39,700</b>
44	8-5074-03	ワイヤーラック 1536-225	45,000	<b>49,000</b>
44	8-5074-04	ワイヤーラック 1536-227	49,000	<b>53,500</b>
44	8-5084-01	ワイヤーラック 1536-211	35,300	<b>38,300</b>
44	8-5084-02	ワイヤーラック 1536-213	40,100	<b>43,800</b>
44	8-5084-03	ワイヤーラック 1536-215	51,500	<b>55,900</b>
44	8-5084-04	ワイヤーラック 1536-217	55,500	<b>59,800</b>
47	0-5619-41	カルテ収納庫M935-18KA4W	104,600	<b>114,100</b>
47	0-5619-42	カルテ収納庫M935-03KA4W	43,300	<b>47,300</b>
47	0-5619-51	カルテ収納庫M935-仕切り板W	1,300	<b>1,500</b>
47	0-5676-34	ユニットカルテ整理棚 RW4-NB	10,000	<b>10,800</b>
47	8-4539-01	カルテラックRFMC5-15W-OPT4	39,800	<b>40,000</b>
47	8-4539-02	カルテラックRFMC5-15W-OPT5	41,800	<b>42,500</b>
47	8-4539-11	カルテラックRFMC5-OPBS 5個	1,980	<b>2,200</b>
55	0-3588-14	ヨーロッパアンカー仕切板A4-2・3段用	2,000	<b>2,300</b>
58	8-3455-01	キャビネット MCG-12C遮光	60,600	<b>64,400</b>
58	8-3455-02	キャビネット MCG-15C遮光	73,600	<b>76,400</b>
58	8-3455-03	キャビネット MCG-24C遮光	101,300	<b>97,300</b>
58	8-3455-04	キャビネット MCG-40C遮光	157,000	<b>136,400</b>
58	8-3454-11	キャビネット用仕切板 M3002	120	<b>115</b>
58	8-3450-01	トレーキャビネット AP-118HC	50,400	<b>53,500</b>
58	8-3450-02	トレーキャビネット AP-236HC	82,900	<b>80,800</b>
58	8-3450-03	トレーキャビネット AP-354HC	115,400	<b>110,800</b>
58	8-3451-01	トレーキャビネット AP-109HC	46,300	<b>46,500</b>
58	8-3451-02	トレーキャビネット AP-218HC	74,600	<b>70,000</b>
58	8-3451-03	トレーキャビネット AP-327HC	103,000	<b>94,600</b>
58	8-3452-01	トレーキャビネット AP-112HC	47,700	<b>48,880</b>
58	8-3452-02	トレーキャビネット AP-224HC	77,400	<b>73,700</b>
58	8-3452-03	トレーキャビネット AP-336HC	107,200	<b>100,100</b>
67	0-5689-21	ナーステーブル TNS-1500L-C	82,000	<b>86,000</b>
67	0-5689-22	ナーステーブル TNS-1500H-C	86,000	<b>89,000</b>
67	0-5689-13	ナーステーブル TNS-1800L-C	89,000	<b>92,000</b>
67	0-5689-14	ナーステーブル TNS-1800H-C	91,000	<b>95,000</b>
67	0-5689-15	ナーステーブル TNW-1800L-C	103,000	<b>111,000</b>
67	0-5689-16	ナーステーブル TNW-1800H-C	112,000	<b>114,000</b>
67	0-5689-17	ナーステーブル TNW-2400L-C	128,000	<b>135,000</b>
67	0-5689-18	ナーステーブル TNW-2400H-C	133,000	<b>137,000</b>
72	8-9931-21	ナースカートTLC-G	103,000	<b>99,000</b>
75	8-7078-12	トレ100mm LG181C-GB79	5,900	<b>6,500</b>
75	8-7078-13	トレ50mm LG181D-GB79	3,800	<b>4,200</b>
75	8-7078-14	グローブポケット大LG193B-ZA45	7,100	<b>7,900</b>
75	8-7078-15	仕切板セット大LG193W-GB84	3,200	<b>3,600</b>
75	8-7078-19	ハーフハンガー LG184R-T01	3,600	<b>4,000</b>
75	8-7078-20	ブラケットセット LG18ZZ-G975	15,300	<b>16,900</b>
75	8-7078-21	仕切板セット LG184W-GB84	6,100	<b>6,800</b>
75	8-7078-22	ホルダー LG184F-T01	4,000	<b>4,400</b>
75	8-7078-24	ゴミ袋掛け LG184G-T01	4,000	<b>4,400</b>
79	7-7992-01	HW-掛け ハートフルトレワゴン	46,000	<b>52,000</b>
79	7-7992-02	HW-SL ハートフルトレワゴン	59,000	<b>66,000</b>
79	7-7992-03	HW-HH ハートフルトレワゴン	51,000	<b>57,000</b>
79	7-7992-04	HW-SH ハートフルトレワゴン	60,000	<b>66,000</b>
83	7-7693-02	30P-NS カルテワゴン	48,000	<b>46,000</b>
83	7-7693-03	40P-NS カルテワゴン	59,000	<b>54,000</b>
83	7-7693-04	60P-NS カルテワゴン	78,000	<b>65,000</b>
84	0-6633-03	カルテワゴンCW-30H-A	64,000	<b>58,000</b>
85	0-9926-01	カルテワゴン 筆記台付 BRT-1L	25,000	<b>27,500</b>
85	0-9926-02	カルテワゴン 筆記台付 BRT-2L	32,500	<b>35,500</b>
85	0-7192-01	塗装タイプカルテワゴンBR-2L 普及型	20,300	<b>24,500</b>
85	0-7192-02	ファイルワゴン BR-3L	29,400	<b>33,800</b>
86	8-4537-01	カルテワゴンRFFR-STBR	12,700	<b>13,700</b>
86	8-4537-02	カルテワゴンRFFR-STGN	12,700	<b>13,700</b>
87	7-7922-01	TW-40W オレンジ カルテワゴン	75,000	<b>80,000</b>
87	7-7922-02	TW-40W ラベンダー カルテワゴン	75,000	<b>80,000</b>
87	7-7922-03	TW-40W グリーン カルテワゴン	75,000	<b>80,000</b>
87	7-7922-04	TW-60W オレンジ カルテワゴン	86,000	<b>91,000</b>
87	7-7922-05	TW-60W ラベンダー カルテワゴン	86,000	<b>91,000</b>
87	7-7922-06	TW-60W グリーン カルテワゴン	86,000	<b>91,000</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
87	7-7922-11	カルテワゴン用仕切板	2,200	<b>2,500</b>
87	7-7922-12	カルテワゴン用サイドボックス	8,700	<b>9,400</b>
87	7-7922-13	カルテワゴン用トレイ-取付レール	4,900	<b>5,300</b>
89	8-5095-01	カルテスタンドKBN	12,900	<b>14,700</b>
93	0-7985-11	点滴処置台 NRD-0970-1	216,000	<b>251,000</b>
93	0-7985-12	点滴処置台 NRD-1370-1	268,000	<b>293,000</b>
97	7-8394-01	HI-600 折りたたみ点滴作業台	145,000	<b>158,000</b>
110	8-1607-23	ナビスメイト・トレイワゴン 5段ブルー	54,300	<b>55,000</b>
110	8-1607-26	ナビスメイト・トレイワゴン 5段ピーチ	54,300	<b>55,000</b>
111	0-3588-14	ヨーロッパカート仕切板A4-2・3段用	2,000	<b>2,300</b>
112	8-5877-02	回診車 TSB-750K(2段引出付)	90,000	<b>95,000</b>
118	0-5951-01	回診車(処置車) C-2M	36,000	<b>40,000</b>
118	0-5951-02	回診車(処置車) C-2L	44,000	<b>49,000</b>
125	8-6975-01	ハイタイプワゴンPNK-01	51,000	<b>65,000</b>
128	0-5952-01	器械卓子 C-1M 手摺付き	30,000	<b>33,000</b>
129	7-7846-01	SWD 段違い器械卓子	66,000	<b>70,000</b>
131	0-217-07	器械卓子兼消毒盤台 317A	29,000	<b>30,000</b>
132	0-5950-02	器械卓子(処置台) C-1B 手摺無	22,000	<b>24,000</b>
132	0-5950-01	器械卓子(処置台) C-1B 手摺付	22,000	<b>24,000</b>
133	8-4488-02	ボールクランプφ32mm用	3,200	<b>3,500</b>
133	7-4571-03	ボールクランプ用ホルダー-ポリ袋ホルダー	5,100	<b>5,600</b>
133	7-4571-04	ボールクランプ用ホルダー-スイングパール	2,700	<b>3,000</b>
134	7-8084-01	SN-3040 サイドハンガーネット	3,900	<b>2,400</b>
134	7-8084-02	SN-4040 サイドハンガーネット	4,200	<b>2,700</b>
134	7-8084-03	SN-4060 サイドハンガーネット	4,900	<b>3,300</b>
137	7-4344-01	カートダストカバー-48-07(小)50枚	9,000	<b>7,500</b>
137	7-4344-02	カートダストカバー-48-19(中)50枚	10,000	<b>8,000</b>
137	7-4344-03	カートダストカバー-48-29(大)50枚	12,000	<b>10,000</b>
138	7-3437-01	処置車アルティアトレイタイプ	147,000	<b>161,000</b>
138	7-3437-02	処置車ステンレス棚板	147,000	<b>161,000</b>
138	8-6996-01	ワンストップ処置車アルティアトレイタイプ	148,000	<b>162,000</b>
138	8-6996-02	ワンストップ処置車ステンレス棚板	148,000	<b>162,000</b>
141	8-1289-01	処置車 BH2148	136,000	<b>149,000</b>
147	8-8870-01	折りたたみ回診車HF-1	83,000	<b>91,000</b>
147	8-8870-02	折りたたみ回診車 HF-2	95,000	<b>104,000</b>
147	0-9413-01	折りたたみ式器械台 BH-141B	98,000	<b>107,000</b>
147	0-9413-02	折りたたみ式器械台 BH-141P	98,000	<b>107,000</b>
149	8-8720-01	プラスチックワゴンY101E	15,500	<b>14,500</b>
149	8-8720-02	プラスチックワゴンY201E	16,500	<b>15,500</b>
149	8-8722-01	プラスチックワゴンY101G	17,000	<b>16,000</b>
149	8-8722-02	プラスチックワゴンY201G	19,500	<b>18,000</b>
155	0-5120-01	ホスピタルワゴン WD-2-50	17,500	<b>25,500</b>
155	0-5120-02	ホスピタルワゴン WD-4-50	19,700	<b>30,000</b>
155	0-5120-03	ホスピタルワゴン WD-3-50	18,600	<b>28,500</b>
155	0-5120-04	ホスピタルワゴン WD-6-50	20,800	<b>33,500</b>
156	8-4538-01	スチールワゴンRFGW-STBL	13,500	<b>14,600</b>
156	8-4538-02	スチールワゴンRFGW-STPK	13,500	<b>14,600</b>
156	8-4538-03	スチールワゴンRFGW-STWH	13,500	<b>14,600</b>
159	8-5075-11	シェルフワゴン 61-652-57-1	18,400	<b>23,000</b>
159	8-5075-12	シェルフワゴン 61-652-57-2	24,000	<b>27,000</b>
163	8-2459-04	ユーティリティーカートYDS-106鍵付	73,000	<b>64,000</b>
165	7-7051-01	900x2200ストレッチャーカバー百枚	37,000	<b>33,000</b>
170	8-5794-01	ランドリーカート BP021	24,600	<b>27,080</b>
175	0-7126-01	完全収納ボックス台車NHT-107E小型	14,300	<b>16,500</b>
176	7-7782-01	LS-S12Bスリムロビーベンチモカ	41,000	<b>43,000</b>
176	7-7782-02	LS-S12Wスリムロビーベンチミルク	41,000	<b>43,000</b>
176	7-7782-03	LS-S12Pスリムロビーベンチピーチ	41,000	<b>43,000</b>
176	7-7782-04	LS-S12Gスリムロビーベンチキウイ	41,000	<b>43,000</b>
176	7-7782-05	LS-S12Vスリムロビーベンチグレープ	41,000	<b>43,000</b>
176	7-7783-01	LS-S13Bスリムロビーベンチモカ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7783-02	LS-S13Wスリムロビーベンチミルク	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7783-03	LS-S13Pスリムロビーベンチピーチ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7783-04	LS-S13Gスリムロビーベンチキウイ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7783-05	LS-S13Vスリムロビーベンチグレープ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7784-01	LS-S14Bスリムロビーベンチモカ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7784-02	LS-S14Wスリムロビーベンチミルク	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7784-03	LS-S14Pスリムロビーベンチピーチ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7784-04	LS-S14Gスリムロビーベンチキウイ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7784-05	LS-S14Vスリムロビーベンチグレープ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7785-01	LS-S15Bスリムロビーベンチモカ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7785-02	LS-S15Wスリムロビーベンチミルク	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7785-03	LS-S15Pスリムロビーベンチピーチ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7785-04	LS-S15Gスリムロビーベンチキウイ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7785-05	LS-S15Vスリムロビーベンチグレープ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7786-01	LS-S16Bスリムロビーベンチモカ	49,000	<b>51,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
176	7-7786-02	LS-S16Wスリムロビーベンチミルク	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7786-03	LS-S16Pスリムロビーベンチピーチ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7786-04	LS-S16Gスリムロビーベンチキウイ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7786-05	LS-S16Vスリムロビーベンチグレープ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7787-01	LS-S17Bスリムロビーベンチモカ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7787-02	LS-S17Wスリムロビーベンチミルク	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7787-03	LS-S17Pスリムロビーベンチピーチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7787-04	LS-S17Gスリムロビーベンチキウイ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7787-05	LS-S17Vスリムロビーベンチグレープ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7788-01	LS-S18Bスリムロビーベンチモカ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7788-02	LS-S18Wスリムロビーベンチミルク	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7788-03	LS-S18Pスリムロビーベンチピーチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7788-04	LS-S18Gスリムロビーベンチキウイ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7788-05	LS-S18Vスリムロビーベンチグレープ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7789-01	LS-S12BB スリムロビーベンチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7789-02	LS-S12BW スリムロビーベンチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7789-03	LS-S12BP スリムロビーベンチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7789-04	LS-S12BG スリムロビーベンチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7789-05	LS-S12BV スリムロビーベンチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7790-01	LS-S13BB スリムロビーベンチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7790-02	LS-S13BW スリムロビーベンチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7790-03	LS-S13BP スリムロビーベンチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7790-04	LS-S13BG スリムロビーベンチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7790-05	LS-S13BV スリムロビーベンチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7791-01	LS-S14BB スリムロビーベンチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7791-02	LS-S14BW スリムロビーベンチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7791-03	LS-S14BP スリムロビーベンチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7791-04	LS-S14BG スリムロビーベンチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7791-05	LS-S14BV スリムロビーベンチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7792-01	LS-S15BB スリムロビーベンチ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7792-02	LS-S15BW スリムロビーベンチ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7792-03	LS-S15BP スリムロビーベンチ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7792-04	LS-S15BG スリムロビーベンチ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7792-05	LS-S15BV スリムロビーベンチ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7793-01	LS-S16BB スリムロビーベンチ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7793-02	LS-S16BW スリムロビーベンチ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7793-03	LS-S16BP スリムロビーベンチ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7793-04	LS-S16BG スリムロビーベンチ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7793-05	LS-S16BV スリムロビーベンチ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7794-01	LS-S17BB スリムロビーベンチ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7794-02	LS-S17BW スリムロビーベンチ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7794-03	LS-S17BP スリムロビーベンチ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7794-04	LS-S17BG スリムロビーベンチ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7794-05	LS-S17BV スリムロビーベンチ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7795-01	LS-S18BB スリムロビーベンチ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7795-02	LS-S18BW スリムロビーベンチ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7795-03	LS-S18BP スリムロビーベンチ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7795-04	LS-S18BG スリムロビーベンチ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7795-05	LS-S18BV スリムロビーベンチ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7796-01	LS-12B ロビーベンチ モカ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7796-02	LS-12W ロビーベンチ ミルク	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7796-03	LS-12P ロビーベンチ ピーチ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7796-04	LS-12G ロビーベンチ キウイ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7796-05	LS-12V ロビーベンチ グレープ	43,000	<b>45,000</b>
176	7-7797-01	LS-13B ロビーベンチ モカ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7797-02	LS-13W ロビーベンチ ミルク	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7797-03	LS-13P ロビーベンチ ピーチ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7797-04	LS-13G ロビーベンチ キウイ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7797-05	LS-13V ロビーベンチ グレープ	45,000	<b>47,000</b>
176	7-7798-01	LS-14B ロビーベンチ モカ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7798-02	LS-14W ロビーベンチ ミルク	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7798-03	LS-14P ロビーベンチ ピーチ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7798-04	LS-14G ロビーベンチ キウイ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7798-05	LS-14V ロビーベンチ グレープ	47,000	<b>49,000</b>
176	7-7799-01	LS-15B ロビーベンチ モカ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7799-02	LS-15W ロビーベンチ ミルク	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7799-03	LS-15P ロビーベンチ ピーチ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7799-04	LS-15G ロビーベンチ キウイ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7799-05	LS-15V ロビーベンチ グレープ	49,000	<b>51,000</b>
176	7-7800-01	LS-16B ロビーベンチ モカ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7800-02	LS-16W ロビーベンチ ミルク	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7800-03	LS-16P ロビーベンチ ピーチ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7800-04	LS-16G ロビーベンチ キウイ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7800-05	LS-16V ロビーベンチ グレープ	51,000	<b>53,000</b>
176	7-7801-01	LS-17B ロビーベンチ モカ	53,000	<b>55,000</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
176	7-7801-02	LS-17W ロビーベンチ ミルク	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7801-03	LS-17P ロビーベンチ ビーチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7801-04	LS-17G ロビーベンチ キウイ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7801-05	LS-17V ロビーベンチ グレープ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7802-01	LS-18B ロビーベンチ モカ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7802-02	LS-18W ロビーベンチ ミルク	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7802-03	LS-18P ロビーベンチ ビーチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7802-04	LS-18G ロビーベンチ キウイ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7802-05	LS-18V ロビーベンチ グレープ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7803-01	LS-12BB ロビーベンチ モカ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7803-02	LS-12BW ロビーベンチ ミルク	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7803-03	LS-12BP ロビーベンチ ビーチ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7803-04	LS-12BG ロビーベンチ キウイ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7803-05	LS-12BV ロビーベンチ グレープ	53,000	<b>55,000</b>
176	7-7804-01	LS-13BB ロビーベンチ モカ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7804-02	LS-13BW ロビーベンチ ミルク	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7804-03	LS-13BP ロビーベンチ ビーチ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7804-04	LS-13BG ロビーベンチ キウイ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7804-05	LS-13BV ロビーベンチ グレープ	55,000	<b>57,000</b>
176	7-7805-01	LS-14BB ロビーベンチ モカ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7805-02	LS-14BW ロビーベンチ ミルク	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7805-03	LS-14BP ロビーベンチ ビーチ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7805-04	LS-14BG ロビーベンチ キウイ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7805-05	LS-14BV ロビーベンチ グレープ	57,000	<b>59,000</b>
176	7-7806-01	LS-15BB ロビーベンチ モカ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7806-02	LS-15BW ロビーベンチ ミルク	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7806-03	LS-15BP ロビーベンチ ビーチ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7806-04	LS-15BG ロビーベンチ キウイ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7806-05	LS-15BV ロビーベンチ グレープ	59,000	<b>61,000</b>
176	7-7807-01	LS-16BB ロビーベンチ モカ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7807-02	LS-16BW ロビーベンチ ミルク	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7807-03	LS-16BP ロビーベンチ ビーチ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7807-04	LS-16BG ロビーベンチ キウイ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7807-05	LS-16BV ロビーベンチ グレープ	61,000	<b>63,000</b>
176	7-7808-01	LS-17BB ロビーベンチ モカ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7808-02	LS-17BW ロビーベンチ ミルク	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7808-03	LS-17BP ロビーベンチ ビーチ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7808-04	LS-17BG ロビーベンチ キウイ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7808-05	LS-17BV ロビーベンチ グレープ	63,000	<b>65,000</b>
176	7-7809-01	LS-18BB ロビーベンチ モカ	65,000	<b>67,000</b>
176	7-7809-02	LS-18BW ロビーベンチ ミルク	65,000	<b>67,000</b>
176	7-7809-03	LS-18BP ロビーベンチ ビーチ	65,000	<b>67,000</b>
176	7-7809-04	LS-18BG ロビーベンチ キウイ	65,000	<b>67,000</b>
176	7-7809-05	LS-18BV ロビーベンチ グレープ	65,000	<b>67,000</b>
178	8-6463-01	ユニバーサルロビーベンチAS-1239B	36,000	<b>41,000</b>
178	8-6463-02	ユニバーサルロビーベンチAS-1239W	36,000	<b>41,000</b>
178	8-6463-03	ユニバーサルロビーベンチAS-1239P	36,000	<b>41,000</b>
178	8-6463-04	ユニバーサルロビーベンチAS-1239G	36,000	<b>41,000</b>
178	8-6464-01	ユニバーサルロビーベンチAS-1839B	43,000	<b>48,000</b>
178	8-6464-02	ユニバーサルロビーベンチAS-1839W	43,000	<b>48,000</b>
178	8-6464-03	ユニバーサルロビーベンチAS-1839P	43,000	<b>48,000</b>
178	8-6464-04	ユニバーサルロビーベンチAS-1839G	43,000	<b>48,000</b>
178	8-6465-01	ユニバーサルロビーベンチAS-1264B	50,000	<b>56,000</b>
178	8-6465-02	ユニバーサルロビーベンチAS-1264W	50,000	<b>56,000</b>
178	8-6465-03	ユニバーサルロビーベンチAS-1264P	50,000	<b>56,000</b>
178	8-6465-04	ユニバーサルロビーベンチAS-1264G	50,000	<b>56,000</b>
178	8-6466-01	ユニバーサルロビーベンチAS-1864B	59,000	<b>66,000</b>
178	8-6466-02	ユニバーサルロビーベンチAS-1864W	59,000	<b>66,000</b>
178	8-6466-03	ユニバーサルロビーベンチAS-1864P	59,000	<b>66,000</b>
178	8-6466-04	ユニバーサルロビーベンチAS-1864G	59,000	<b>66,000</b>
178	0-3313-03	長椅子(抗菌・防カビ加工) MC-625	39,000	<b>40,600</b>
178	0-3313-04	長椅子(抗菌・防カビ加工) MC-628	43,000	<b>45,000</b>
178	0-3313-01	長椅子(抗菌・防カビ加工) MC-615	59,000	<b>61,900</b>
178	0-3313-02	長椅子(抗菌・防カビ加工) MC-618	64,000	<b>67,000</b>
179	8-6469-01	ユニバーサルウォールベンチAS-12B	75,000	<b>86,000</b>
179	8-6469-02	ユニバーサルウォールベンチAS-12W	75,000	<b>86,000</b>
179	8-6469-03	ユニバーサルウォールベンチAS-12P	75,000	<b>86,000</b>
179	8-6469-04	ユニバーサルウォールベンチAS-12G	75,000	<b>86,000</b>
179	8-6470-01	ユニバーサルウォールベンチAS-15B	82,000	<b>94,000</b>
179	8-6470-02	ユニバーサルウォールベンチAS-15W	82,000	<b>94,000</b>
179	8-6470-03	ユニバーサルウォールベンチAS-15P	82,000	<b>94,000</b>
179	8-6470-04	ユニバーサルウォールベンチAS-15G	82,000	<b>94,000</b>
180	8-6468-01	ユニバーサルベンチベッドAS-BBB	98,000	<b>110,000</b>
180	8-6468-02	ユニバーサルベンチベッドAS-BBW	98,000	<b>110,000</b>
180	8-6468-03	ユニバーサルベンチベッドAS-BBP	98,000	<b>110,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
180	8-6468-04	ユニバーサルベンチベッドAS-BBG	98,000	<b>110,000</b>
180	0-7238-01	ベンチベッド MWC-93SB(ピンク)	115,000	<b>125,800</b>
181	8-4475-01	パンフレットスタンドPS-110	16,800	<b>19,800</b>
181	8-4475-02	パンフレットスタンドPS-210	26,800	<b>31,800</b>
182	7-6561-01	1列5段 パンフレットスタンド	26,600	<b>28,500</b>
182	7-6561-02	2列5段 パンフレットスタンド	39,000	<b>42,000</b>
182	7-6561-03	3列5段 パンフレットスタンド	51,300	<b>55,000</b>
182	7-6561-04	1列8段 パンフレットスタンド	28,300	<b>30,000</b>
182	7-6561-05	2列8段 パンフレットスタンド	43,300	<b>46,000</b>
182	7-6561-06	3列8段 パンフレットスタンド	58,200	<b>62,000</b>
182	7-6561-07	2列10段 灰 パンフレットスタンド	68,500	<b>73,000</b>
182	7-6561-08	3列10段 灰 パンフレットスタンド	89,600	<b>96,000</b>
182	7-6561-09	4列10段 灰 パンフレットスタンド	107,000	<b>114,000</b>
182	7-6561-10	2列4段 灰全画表示タイプ スタンド	49,400	<b>53,000</b>
182	7-6561-11	3列4段 灰全画表示タイプ スタンド	60,800	<b>65,000</b>
182	7-6561-12	4列4段 灰全画表示タイプ スタンド	75,200	<b>80,000</b>
182	7-6561-13	2列6段 灰 パンフレットスタンド	54,600	<b>58,000</b>
182	7-6561-14	3列6段 灰 パンフレットスタンド	66,400	<b>71,000</b>
182	7-6561-15	4列6段 灰 パンフレットスタンド	82,000	<b>87,500</b>
182	7-6561-16	2列3段 灰全画表示タイプスタンド	52,000	<b>54,000</b>
182	7-6561-17	3列3段 灰全画表示タイプスタンド	60,000	<b>62,000</b>
182	7-6561-18	4列3段 灰全画表示タイプスタンド	74,000	<b>77,000</b>
182	7-6561-19	卓上型1列1段 灰 パンフレットスタンド	2,800	<b>3,000</b>
182	7-6561-20	卓上型1列2段 灰 パンフレットスタンド	10,200	<b>11,000</b>
182	7-6561-21	卓上型2列2段 灰 パンフレットスタンド	14,500	<b>15,500</b>
182	7-6561-22	パーティション型1列2段灰スタンド	8,300	<b>8,900</b>
182	7-6561-23	追加ケース灰 パンフレットスタンド	2,300	<b>2,620</b>
182	7-6561-24	サイズチェンジャーSC-4GR 4個	1,100	<b>1,200</b>
182	7-6761-07	2列10段 白 パンフレットスタンド	68,500	<b>73,000</b>
182	7-6761-08	3列10段 白 パンフレットスタンド	89,600	<b>96,000</b>
182	7-6761-09	4列10段 白 パンフレットスタンド	107,000	<b>114,000</b>
182	7-6761-10	2列4段 白全画表示タイプ スタンド	49,400	<b>53,000</b>
182	7-6761-11	3列4段 白全画表示タイプ スタンド	60,800	<b>65,000</b>
182	7-6761-12	4列4段 白全画表示タイプ スタンド	75,200	<b>80,000</b>
182	7-6761-13	2列6段 白 パンフレットスタンド	54,600	<b>58,000</b>
182	7-6761-14	3列6段 白 パンフレットスタンド	66,400	<b>71,000</b>
182	7-6761-15	4列6段 白 パンフレットスタンド	82,000	<b>87,500</b>
182	7-6761-16	2列3段 白全画表示タイプスタンド	52,000	<b>54,000</b>
182	7-6761-17	3列3段 白全画表示タイプスタンド	60,000	<b>62,000</b>
182	7-6761-18	4列3段 白全画表示タイプスタンド	74,000	<b>77,000</b>
182	7-6761-19	卓上型1列1段 白 パンフレットスタンド	2,800	<b>3,000</b>
182	7-6761-20	卓上型1列2段 白 パンフレットスタンド	10,200	<b>11,000</b>
182	7-6761-21	卓上型2列2段 白 パンフレットスタンド	14,500	<b>15,500</b>
182	7-6761-22	パーティション型1列2段白スタンド	8,300	<b>8,900</b>
182	7-6761-23	追加ケース白 パンフレットスタンド	2,300	<b>2,620</b>
182	7-6761-24	サイズチェンジャーSC-4GR 4個	1,100	<b>1,200</b>
183	8-7077-03	マガジンラックRFMR2-NH	19,960	<b>21,400</b>
183	8-7077-04	マガジンラックRFMR2-DH	19,960	<b>21,400</b>
183	8-5764-01	マガジンラック SHSK-001D2	15,980	<b>19,700</b>
183	8-5764-02	マガジンラック SHWA-001D	15,980	<b>19,670</b>
183	8-2800-01	ブックスタンド BSS-045	7,600	<b>8,600</b>
183	8-2800-02	ブックスタンド BSS-060	9,100	<b>10,200</b>
183	8-2800-03	ブックスタンド BSS-045H	9,700	<b>10,800</b>
183	8-2800-04	ブックスタンド BSS-060H	10,900	<b>12,300</b>
186	8-7061-01	スリッパラックRSR-L2	11,800	<b>14,680</b>
186	8-9614-01	シューズボックス SBN-12 4列3段	61,800	<b>67,500</b>
186	8-9614-02	シューズボックス SBN-16 4列4段	78,100	<b>85,300</b>
186	8-9614-03	シューズボックス SBN-20 4列5段	88,600	<b>96,800</b>
186	8-5256-01	折りたたみ式傘立て 61-382-1-1	8,300	<b>10,300</b>
186	8-5256-02	折りたたみ式傘立て 61-382-1-2	12,400	<b>14,300</b>
187	8-4661-02	診察券入れSB-L	4,100	<b>4,600</b>
187	8-4661-03	診察券入れ SB-LW	4,100	<b>4,600</b>
187	8-4090-01	診察券入れ ナチュラル	4,800	<b>5,600</b>
188	8-6656-11	番号札小 ブルー 1 50 50枚入	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6656-12	番号札小 ピンク 1 50	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6656-13	番号札小 グリーン 1 50 50枚入	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6656-15	番号札小 イエロー 1 50	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6656-16	番号札小 レッド 1 50	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6656-17	番号札小 ホワイト 1 50	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6656-18	番号札小 スカイ 1 50	3,500	<b>2,500</b>
188	8-6657-11	番号札大 ブルー 1 50	4,000	<b>3,000</b>
188	8-6657-12	番号札大 ピンク 1 50	4,000	<b>3,000</b>
188	8-6657-13	番号札大 グリーン 1 50	4,000	<b>3,000</b>
188	8-6657-15	番号札大 イエロー 1 50	4,000	<b>3,000</b>
188	8-6657-16	番号札大 レッド 1 50	4,000	<b>3,000</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
188	8-6657-17	番号札大 ホワイト 1 50	4,000	<b>3,000</b>
188	8-6657-18	番号札大 スカイ 1 50	4,000	<b>3,000</b>
216	8-8152-11	更衣ロッカー-ASLK-1 (1人用)	24,000	<b>27,000</b>
216	8-8152-12	更衣ロッカー-ASLK-2 (2人用)	29,500	<b>33,000</b>
216	8-8152-13	更衣ロッカー-ASLK-3 (3人用)	36,500	<b>40,000</b>
216	8-8152-14	更衣ロッカー-ASLK-4 (4人用)	40,500	<b>45,000</b>
216	8-8152-15	更衣ロッカー-ASLK-6 (6人用)	45,500	<b>50,000</b>
216	8-8152-16	更衣ロッカー-ASLK-8 (8人用)	57,500	<b>64,000</b>
216	8-8731-01	ロッカー-SLC-M6-S2	44,000	<b>58,400</b>
216	0-7583-15	更衣ロッカー-LK-1-S-WH	34,500	<b>40,000</b>
216	0-7583-11	更衣ロッカー-FLK-1-WH(1人用)	35,600	<b>37,800</b>
216	0-7583-12	更衣ロッカー-FLK-2-WH(2人用)	46,000	<b>48,600</b>
216	0-7583-13	更衣ロッカー-FLK-3-WH(3人用)	55,500	<b>58,700</b>
216	0-7583-14	更衣ロッカー-FLK-4-WH(4人用)	61,000	<b>67,000</b>
216	0-7583-16	更衣ロッカー-FLK-6-WH	72,400	<b>80,600</b>
216	0-7583-17	更衣ロッカー-FLK-8-WH	93,000	<b>98,500</b>
220	8-5257-01	スキマ型ワゴン 61-129-1-1	6,500	<b>7,600</b>
220	8-5257-02	スキマ型ワゴン 61-129-1-2	7,800	<b>9,300</b>
220	8-5257-03	スキマ型ワゴン 61-129-1-3	8,600	<b>10,200</b>
220	8-5257-05	スキマ型ワゴン 61-129-5-2	6,700	<b>7,600</b>
220	8-5257-11	フック 61-427-17-1 10個	640	<b>700</b>
220	8-5257-12	フック 61-427-17-2 10個	660	<b>720</b>
220	8-5257-13	フック 61-427-17-3 10個	680	<b>740</b>
220	8-5257-14	網カゴ 61-132-1-1	2,200	<b>2,500</b>
220	8-5257-15	網カゴ 61-132-1-2	2,500	<b>3,000</b>
220	8-5257-16	網カゴ 61-132-1-3	2,900	<b>3,400</b>
220	8-5257-17	網カゴ 61-132-1-4	3,600	<b>4,300</b>
222	7-3216-01	掃除用具入れダスコット-TNG	30,000	<b>31,000</b>
222	7-3216-02	掃除用具入れダスコット70-TNG	60,000	<b>61,900</b>
222	7-3216-03	掃除用具入れダスコット90-TNG	70,000	<b>72,100</b>
227	9-169-01	トラテープ TR1-A ビニール	2,400	<b>2,600</b>
229	8-7060-01	バキュームクリーナー-VP300HEPA	42,000	<b>45,400</b>
229	8-7060-11	ペーパーバック1袋 10枚入	2,350	<b>2,540</b>
229	8-7060-12	HEPAフィルター 1枚入	4,200	<b>4,540</b>
236	7-4112-01	スーパーロングトイレトペーパーシングル	480	<b>520</b>
236	7-4112-02	スーパーロングトイレトペーパーw 4個	480	<b>520</b>
251	0-3326-01	卓上型アンブルケース AS-A	76,000	<b>84,000</b>
251	0-3326-02	卓上型アンブルケース AS-B	84,000	<b>93,000</b>
255	2-1199-02	薬用冷蔵ショーケースIMS-1198	833,000	<b>890,000</b>
255	2-1199-03	薬用冷蔵ショーケースIMS-552-RA	605,000	<b>625,000</b>
255	2-1199-04	冷蔵ショーケースIMS-1198-RA	933,000	<b>980,000</b>
262	7-3431-01	ステンレス架台W900用	69,000	<b>76,000</b>
262	7-3431-02	ステンレス架台W1200用	80,000	<b>88,000</b>
267	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	8,300	<b>10,000</b>
267	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	12,600	<b>15,500</b>
267	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	18,500	<b>24,500</b>
268	4-5031-01	共通摺合わせ広口試薬瓶白色30ml	2,400	<b>2,600</b>
268	4-5031-02	共通摺合わせ広口試薬瓶白色60ml	1,900	<b>2,100</b>
268	4-5031-03	共通摺合わせ広口試薬瓶白色120ml	2,300	<b>2,500</b>
268	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	3,100	<b>3,350</b>
268	4-5031-06	共通摺合わせ広口試薬瓶白色1000ml	7,800	<b>8,450</b>
268	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	2,500	<b>2,550</b>
268	4-5032-03	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色120ml	3,800	<b>4,100</b>
268	4-5032-05	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色500ml	6,000	<b>6,500</b>
274	7-7357-01	P1 軟膏ヘラ	400	<b>600</b>
274	7-7357-02	P2 軟膏ヘラ	420	<b>600</b>
274	7-7357-03	P3 軟膏ヘラ	440	<b>650</b>
274	7-7357-04	P4 軟膏ヘラ	550	<b>750</b>
274	7-7357-05	P5 軟膏ヘラ	610	<b>760</b>
274	7-7357-06	P6 軟膏ヘラ	700	<b>800</b>
274	6-528-06	軟膏ヘラ 10インチ 42×250	1,600	<b>1,750</b>
274	6-528-07	軟膏ヘラ 8インチ 35×200	1,200	<b>1,320</b>
274	6-528-08	軟膏ヘラ 7インチ 31×174	1,100	<b>1,200</b>
274	6-528-01	軟コウヘラ 特大 30×152	1,000	<b>1,100</b>
274	6-528-02	軟コウヘラ 大 28×138	850	<b>920</b>
274	6-528-03	軟コウヘラ 中 26×126	800	<b>870</b>
274	6-528-04	軟コウヘラ 小 25×113	650	<b>710</b>
275	7-3667-01	チューブしぼり器M	1,700	<b>1,900</b>
275	7-3667-02	チューブしぼり器L	2,000	<b>2,200</b>
276	7-7436-01	アンブル用クリップ 百個	1,600	<b>1,300</b>
276	7-7436-02	バイアル用クリップ 百個	1,600	<b>1,300</b>
281	1-1516-01	湯煎器 150	5,100	<b>6,500</b>
281	1-1516-02	湯煎器 180	6,550	<b>7,750</b>
281	1-1516-03	湯煎器 210	7,190	<b>8,500</b>
291	8-9703-01	HFカプセル 5号 100個	1,000	<b>1,340</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
291	8-9703-02	HFカプセル 4号 100個	1,000	<b>1,340</b>
291	8-9703-03	HFカプセル 3号 100個	1,000	<b>1,340</b>
291	8-9703-04	HFカプセル 2号 100個	1,000	<b>1,340</b>
291	8-9703-05	HFカプセル 1号 100個	1,000	<b>1,340</b>
291	8-9703-06	HFカプセル 0号 100個	1,000	<b>1,340</b>
291	8-9703-07	HFカプセル 00号 100個	1,100	<b>1,340</b>
291	8-7317-01	MPカプセル5号 60個	800	<b>1,100</b>
291	8-7317-02	MPカプセル4号 60個	800	<b>1,100</b>
291	8-7317-03	MPカプセル3号 60個	800	<b>1,100</b>
291	8-7317-04	MPカプセル2号 60個	800	<b>1,100</b>
291	8-7317-05	MPカプセル1号 60個	800	<b>1,100</b>
291	8-7317-06	MPカプセル0号 60個	800	<b>1,100</b>
291	8-7317-07	MPカプセル00号 60個	800	<b>1,100</b>
300	7-3102-01	竹虎ニトリル手袋ロング075841 百枚	2,800	<b>4,500</b>
300	7-3102-02	竹虎ニトリル手袋ロング075842 百枚	2,800	<b>4,500</b>
300	7-3102-03	竹虎ニトリル手袋ロング075843 百枚	2,800	<b>4,500</b>
300	7-3102-04	竹虎ニトリル手袋ロング075844 百枚	2,800	<b>4,500</b>
301	8-4649-01	簡易スピリットキットCONVEX-SPL	15,000	<b>16,500</b>
304	7-7061-01	UV-SVGNC365-01F 本体	55,000	<b>52,000</b>
308	7-4750-01	与薬カート18床用MC-L2DC18P8	351,000	<b>362,000</b>
308	7-4749-01	与薬カート27床用MC-L2DC27P8	451,000	<b>460,000</b>
308	7-4748-01	与薬カート36床MC-L3DC36P-8	533,000	<b>542,000</b>
308	7-7764-01	MC-L4DC48P-8与薬カート48床	670,000	<b>680,000</b>
309	7-7719-01	KY-20 与薬カート	217,000	<b>192,000</b>
309	7-7719-02	KY-30 与薬カート	258,000	<b>231,000</b>
309	7-7719-03	KY-40 与薬カート	326,000	<b>290,000</b>
310	8-3454-11	キャビネット用仕切板 M3002	120	<b>115</b>
310	0-676-03	個人ケース 仕切板	40	<b>50</b>
311	0-7984-01	ウィークリディスペンサーカートWD12N	100,000	<b>98,000</b>
311	0-5351-11	ウィークリディスペンサー52105BL	19,000	<b>24,300</b>
312	0-1609-01	散薬トレー ホワイト	2,980	<b>3,200</b>
312	0-1609-02	散薬トレー オレンジ	2,980	<b>3,200</b>
312	0-1609-03	散薬トレー イエロー	2,980	<b>3,200</b>
312	0-1609-04	散薬トレー グリーン	2,980	<b>3,200</b>
312	0-676-03	個人ケース 仕切板	40	<b>50</b>
313	0-9968-01	与薬カート HYC-32 32人用	144,000	<b>157,000</b>
313	0-9968-02	与薬カート HYC-48 48人用	162,000	<b>176,000</b>
313	0-9968-03	与薬カート HYC-32T 32人用	235,000	<b>257,000</b>
313	0-9968-04	与薬カート HYC-48T 48人用	270,000	<b>292,000</b>
313	0-1540-12	与薬車カート(大引出し)CC55WIDE	287,000	<b>290,000</b>
313	0-473-01	与薬車 40人用 対角ストッパー付き	220,000	<b>230,000</b>
315	0-6464-11	くすり整理2週間ケース 17070	4,300	<b>5,300</b>
320	8-5293-01	注射薬カート ISCF-24-P	292,000	<b>218,000</b>
326	0-3717-11	くすり整理キャリケース 17040	1,250	<b>1,550</b>
326	0-3716-13	くすり整理ボックス 17020	1,850	<b>2,350</b>
326	0-3716-11	くすり整理キーブケース 17060	2,350	<b>2,900</b>
326	0-3716-12	くすり整理ストックケース 17050	4,500	<b>5,500</b>
327	0-6464-11	くすり整理2週間ケース 17070	4,300	<b>5,300</b>
329	0-6465-01	くすり携帯ブチケース 白	200	<b>250</b>
329	0-6465-03	くすり携帯ブチケース ブルー	200	<b>250</b>
329	0-3716-17	くすり携帯フラップケース17100	500	<b>600</b>
329	0-3716-18	くすり携帯フラップケース17100ピンク	500	<b>600</b>
329	0-3716-19	くすり携帯フラップケース17100ブルー	500	<b>600</b>
330	0-7512-11	くすり携帯ペンダントケース 17140	1,300	<b>1,600</b>
336	7-6370-01	大人用 手指消毒用足踏みスタンド	22,000	<b>29,900</b>
339	7-2342-01	ゴージョービュレルIHS-N 60mL	500	<b>550</b>
339	7-2342-02	ゴージョービュレルIHS-N 215mL	860	<b>950</b>
339	7-2342-03	ゴージョービュレルIHS-N 350mL	1,360	<b>1,500</b>
339	7-3305-13	TFXオートディスペンサー専用手指消毒剤	8,000	<b>9,000</b>
339	7-3305-14	フハンドウォッシュ1200ml	4,200	<b>4,840</b>
347	7-3304-01	ハンドウォッシュ535ml	1,050	<b>1,160</b>
358	7-3234-31	ピュアクリンR小判 200枚	130	<b>150</b>
358	7-3234-32	ピュアクリンR中判 200枚	140	<b>160</b>
358	7-3234-02	ピュアクリンR中判ケース販売 6000枚	3,600	<b>4,100</b>
366	0-2380-11	UVロッカー UVL-1-OW	98,000	<b>103,000</b>
366	0-2380-12	UVロッカー UVL-2-OW	169,000	<b>180,000</b>
367	7-3888-01	クリーンボックスDM-SLT-M	158,000	<b>173,000</b>
367	7-3888-02	クリーンボックスDM-SLTW-M	278,000	<b>305,000</b>
367	7-5640-01	クリーンボックススリム8DM-SLT-G	148,000	<b>162,000</b>
367	8-5092-01	クリーンボックスDM-SLT-B	148,000	<b>162,000</b>
367	8-5093-01	クリーンボックスDM-SLT-P	148,000	<b>162,000</b>
367	8-5094-01	クリーンボックスDM-SLT-I	148,000	<b>162,000</b>
367	7-5640-02	クリーンボックス DM-WLT-G	264,000	<b>288,000</b>
367	8-5092-02	クリーンボックスDM-WLT-B	264,000	<b>288,000</b>
367	8-5093-02	クリーンボックスDM-WLT-P	264,000	<b>288,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
367	8-5094-02	クリーンボックスDM-WLT-I	264,000	<b>288,000</b>
368	8-8778-01	スリッパ殺菌ロッカーKE-SLM006H	176,000	<b>185,000</b>
368	8-8778-02	スリッパ殺菌ロッカーKE-SLM012H	217,000	<b>228,000</b>
368	8-8778-11	スリッパ殺菌ロッカーTIP221 スリッパ	2,200	<b>2,640</b>
368	8-5823-01	殺菌灯付きスリッパロッカー DM-HS	290,000	<b>320,000</b>
369	0-7957-01	スリッパ殺菌灯付ロッカー スリムSSL	240,000	<b>267,000</b>
369	0-139-13	殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)	240,000	<b>271,000</b>
369	8-9983-11	紫外線殺菌灯付ロッカー AL-G	395,000	<b>433,000</b>
369	0-1112-11	紫外線殺菌灯付ロッカー ALG-G	470,000	<b>497,000</b>
369	0-1504-11	ナビススリッパ殺菌灯付ロッカー HLH-G	398,000	<b>434,000</b>
369	0-5614-01	ナビススリッパ殺菌灯付ロッカーFLH-G	412,000	<b>449,000</b>
370	8-9983-11	ステライザー交換用殺菌灯	3,000	<b>3,400</b>
371	0-137-01	殺菌灯付保管庫 DM-5	37,500	<b>41,000</b>
371	0-137-02	殺菌灯付保管庫 DM-90	63,700	<b>67,000</b>
379	7-3987-01	イソプロパノール消毒液70%500mL	420	<b>430</b>
379	7-3987-02	イソプロパノール消毒液70%10L	6,360	<b>6,700</b>
379	7-3987-03	イソプロパノール消毒液70%18L	9,600	<b>10,200</b>
379	7-3978-01	塩化物消毒液10w/v%500mL	380	<b>420</b>
379	7-3978-02	塩化物消毒液10w/v%18L	9,400	<b>10,700</b>
410	6-9785-13	残留塩素測定器 ヨウ化カリウム 20g	3,500	<b>3,700</b>
420	8-2269-12	アイソレーションガウンクールブルー50枚	13,000	<b>12,000</b>
420	8-2269-11	アイソレーションガウンクールイエロー	13,000	<b>12,000</b>
422	0-8940-01	ディスポエブロン No.630 100枚	1,960	<b>1,600</b>
423	7-8002-01	2way-white 2wayエブロン	1,980	<b>1,600</b>
425	8-2269-01	ディスポコート男性用(総丈約106CM)	580	<b>480</b>
425	8-5665-02	ディスポコート女性用(総丈約96CM)	580	<b>480</b>
427	1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 M	1,100	<b>820</b>
427	1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 L	1,100	<b>820</b>
427	1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 XL	1,100	<b>820</b>
428	7-4805-01	感染症防護キット感染症キット(薄手) S	3,000	<b>3,480</b>
428	7-4805-02	感染症防護キット感染症キット(薄手) M	3,000	<b>3,480</b>
428	7-4805-03	感染症防護キット感染症キット(薄手) L	3,000	<b>3,480</b>
428	7-4805-04	感染症防護キット感染症キット(薄手) LL	3,000	<b>3,480</b>
428	7-4806-01	感染症防護キット感染症キット(厚手) S	3,120	<b>3,600</b>
428	7-4806-02	感染症防護キット感染症キット(厚手) M	3,120	<b>3,600</b>
428	7-4806-03	感染症防護キット感染症キット(厚手) L	3,120	<b>3,600</b>
428	7-4806-04	感染症防護キット感染症キット(厚手) LL	3,120	<b>3,600</b>
432	0-8856-01	ペーパーショーツC22-0801 50枚	1,900	<b>2,000</b>
437	8-9532-01	防護マスク8210 N95Nスタンダード	2,750	<b>2,760</b>
442	8-7842-01	サージカルマスクSMEBブルー 50枚	570	<b>760</b>
442	8-7842-02	サージカルマスクSMEPピンク 50枚	570	<b>760</b>
442	8-7842-03	サージカルマスク SMEW 白 50枚	990	<b>760</b>
442	8-7842-21	サージカルマスク SMEB 40箱	20,800	<b>27,700</b>
442	8-7842-22	サージカルマスク SMEP 40箱	20,800	<b>27,700</b>
442	8-7842-23	サージカルマスク SMEW 40箱	36,000	<b>27,700</b>
447	61-7346-96	2114-KIDS セーフマスクキッズ白	760	<b>650</b>
447	61-7346-97	2115-KIDS セーフマスクキッズ青	760	<b>650</b>
451	8-6434-01	メディカルキャップPP-21B 100枚	1,700	<b>2,900</b>
451	8-6434-02	メディカルキャップPP-21G 100枚	1,700	<b>2,900</b>
451	8-6434-03	メディカルキャップPP-21P 100枚	1,700	<b>2,900</b>
453	0-1118-01	シューズカバー DSC 100マイ	5,700	<b>5,300</b>
464	7-7028-01	2062BSSニトリル手袋粉無300枚入	16,700	<b>7,200</b>
464	7-7028-02	2062BS ニトリル手袋粉無300枚入	16,700	<b>7,200</b>
464	7-7028-03	2062BM ニトリル手袋粉無300枚入	16,700	<b>7,200</b>
464	7-7028-04	2062BL ニトリル手袋粉無300枚入	16,700	<b>7,200</b>
469	7-7029-01	2135SGローブ粉無200枚入	4,300	<b>3,000</b>
469	7-7029-02	2135MGローブ粉無200枚入	4,300	<b>3,000</b>
469	7-7029-03	2135LGローブ粉無200枚入	4,300	<b>3,000</b>
472	0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	390	<b>350</b>
472	0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	390	<b>350</b>
472	0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	390	<b>350</b>
483	7-7998-01	MAS シリコンバンド	800	<b>560</b>
486	8-7958-05	コンテナ89651 8L	975	<b>980</b>
486	8-7958-06	シャープセイフティコンテナ8970 8L	975	<b>980</b>
499	7-4829-01	業務用ポリ袋P-91 青 300枚	10,740	<b>11,580</b>
499	7-4829-02	業務用ポリ袋P-92 黒 300枚	10,740	<b>11,580</b>
499	7-4829-03	業務用ポリ袋P-93 透明 300枚	10,740	<b>11,580</b>
499	7-4829-04	業務用ポリ袋P-94 乳白 300枚	10,740	<b>11,580</b>
500	7-4570-01	レジロールスタンドRGST	8,500	<b>8,800</b>
501	0-8166-12	転落防止帯 肩部調節帯	7,735	<b>7,740</b>
516	7-7446-01	茶S フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7446-02	茶M フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7446-03	茶L フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7447-01	ストライプS フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7447-02	ストライプM フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
516	7-7447-03	ストライプL フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7443-01	ディーブグレーS 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7443-02	ディーブグレーM 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7443-03	ディーブグレーL 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7444-01	ライトグレーS 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7444-02	ライトグレーM 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7444-03	ライトグレーL 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7445-01	カーキS 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7445-02	カーキM 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
516	7-7445-03	カーキL 保護帽	19,000	<b>17,000</b>
517	7-7441-01	ライトグレーS 子ども用保護帽	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7441-02	ライトグレーM 子ども用保護帽	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7441-03	ライトグレーL 子ども用保護帽	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7442-01	ディーブグレーS 子ども用保護帽	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7442-02	ディーブグレーM 子ども用保護帽	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7442-03	ディーブグレーL 子ども用保護帽	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7451-01	ライトグレー中 保護キャップ	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7451-02	ライトグレー大 保護キャップ	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7452-01	ネイビー中 保護キャップ	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7452-02	ネイビー大 保護キャップ	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7453-01	レッド中 保護キャップ	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7453-02	レッド大 保護キャップ	17,000	<b>15,800</b>
517	7-7441-11	L/XL-C 交換あごベルト	3,200	<b>2,600</b>
517	7-7441-12	S/M-C Ribcap用交換あごベルト	3,200	<b>2,600</b>
517	7-7441-13	S/M Ribcap用交換あごベルト	3,200	<b>2,600</b>
517	7-7441-14	Midi Ribcap用交換あごベルト	3,200	<b>2,600</b>
517	7-7441-15	Mini Ribcap用交換あごベルト	3,200	<b>2,600</b>
529	7-7830-01	面会者用ストラップ 10本	7,000	<b>5,400</b>
530	8-9882-03	抗菌ストラップ E-001 レッド	940	<b>1,080</b>
530	8-9882-04	抗菌ストラップ E-001 ブルー	940	<b>1,080</b>
530	8-9882-05	抗菌ストラップ E-002 レッド	1,000	<b>1,150</b>
530	8-9882-06	抗菌ストラップ E-002 ブルー	1,000	<b>1,150</b>
530	8-9882-07	抗菌ストラップ E-003 レッド	1,180	<b>1,300</b>
530	8-9882-08	抗菌ストラップ E-003 ブルー	1,180	<b>1,300</b>
530	8-9882-09	抗菌ストラップ E-004 レッド	1,110	<b>1,280</b>
530	8-9882-10	抗菌ストラップ E-004 ブルー	1,110	<b>1,280</b>
536	0-399-11	救急箱 小	3,300	<b>3,700</b>
536	0-399-12	救急箱 中	3,600	<b>4,000</b>
536	0-399-13	救急箱 大	4,600	<b>5,000</b>
561	7-6904-01	MJMI-O2 ポリタンク型浄水器	28,900	<b>32,000</b>
563	7-4482-01	ナビトレスターターキット一式	48,000	<b>35,000</b>
563	7-4482-11	ナビトレ模擬皮膚	1,900	<b>1,800</b>
563	7-4482-12	ナビトレ模擬血液	400	<b>250</b>
563	7-4482-13	ナビトレ模擬血管	980	<b>750</b>
566	7-7438-01	TE-01R アンブルオープナー	4,500	<b>4,000</b>
566	7-7438-02	TE-01L アンブルオープナー	5,000	<b>4,500</b>
566	7-7438-03	TE-01XL アンブルオープナー	5,400	<b>4,800</b>
567	7-4810-13	注射トレーニングモデルPUP-01	40,000	<b>45,000</b>
574	8-8312-01	頭蓋3分解モデル4500	11,800	<b>12,300</b>
575	7-6500-01	6056 脛骨付足骨格モデル	12,000	<b>14,000</b>
575	7-6504-01	4552 膝関節モデル	12,300	<b>12,900</b>
576	7-6510-01	4056 骨盤モデル男性	9,900	<b>12,300</b>
576	7-6508-01	4059 骨盤モデル女性	12,000	<b>13,800</b>
582	8-6339-01	電動油圧式診察台NV-2W ベージュ	220,000	<b>256,000</b>
582	8-6339-02	電動油圧式診察台NV-2W ブルー	220,000	<b>256,000</b>
582	8-6339-11	クリニカルシート取付金具 KP-OPCS	20,000	<b>24,000</b>
582	8-6339-12	診察台サイドフェンス KP-OPSF	13,500	<b>27,000</b>
585	0-4486-01	診察台 背上げタイプ DH-1100	111,000	<b>117,000</b>
585	8-4554-01	上下・背上げ診察台DF-SG	180,000	<b>195,000</b>
585	0-4105-01	アップダウン診察台	139,000	<b>161,000</b>
586	0-8907-01	診察台 アイボリー600×1800	47,000	<b>51,000</b>
586	0-8907-02	診察台 ブラック600×1800	47,000	<b>51,000</b>
586	0-8907-03	診察台 ブラウン600×1800	47,000	<b>51,000</b>
586	0-8907-04	診察台 ライトグリーン600×1800	47,000	<b>51,000</b>
586	0-8907-05	診察台 ライトブルー600×1800	47,000	<b>51,000</b>
586	0-8907-06	診察台 ピンク600×1800	47,000	<b>51,000</b>
586	0-8908-01	診察台 アイボリー650×1800	48,500	<b>52,500</b>
586	0-8908-02	診察台 ブラック650×1800	48,500	<b>52,500</b>
586	0-8908-03	診察台 ブラウン650×1800	48,500	<b>52,500</b>
586	0-8908-04	診察台 ライトグリーン650×1800	48,500	<b>52,500</b>
586	0-8908-05	診察台 ライトブルー650×1800	48,500	<b>52,500</b>
586	0-8908-06	診察台 ピンク650×1800	48,500	<b>52,500</b>
586	0-8909-01	診察台 アイボリー700×1800	50,000	<b>54,000</b>
586	0-8909-02	診察台 ブラック700×1800	50,000	<b>54,000</b>
586	0-8909-03	診察台 ブラウン700×1800	50,000	<b>54,000</b>



# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
586	0-8909-04	診察台 ライトグリーン700×1800	50,000	<b>54,000</b>
586	0-8909-05	診察台 ライトブルー700×1800	50,000	<b>54,000</b>
586	0-8909-06	診察台 ピンク700×1800	50,000	<b>54,000</b>
586	0-8910-01	診察台 アイボリー600×1900	52,000	<b>56,000</b>
586	0-8910-02	診察台 ブラック600×1900	52,000	<b>56,000</b>
586	0-8910-03	診察台 ブラウン600×1900	52,000	<b>56,000</b>
586	0-8910-04	診察台 ライトグリーン600×1900	52,000	<b>56,000</b>
586	0-8910-05	診察台 ライトブルー600×1900	52,000	<b>56,000</b>
586	0-8910-06	診察台 ピンク600×1900	52,000	<b>56,000</b>
586	0-8911-01	診察台 アイボリー650×1900	53,500	<b>57,500</b>
586	0-8911-02	診察台 ブラック650×1900	53,500	<b>57,500</b>
586	0-8911-03	診察台 ブラウン650×1900	53,500	<b>57,500</b>
586	0-8911-04	診察台 ライトグリーン650×1900	53,500	<b>57,500</b>
586	0-8911-05	診察台 ライトブルー650×1900	53,500	<b>57,500</b>
586	0-8911-06	診察台 ピンク650×1900	53,500	<b>57,500</b>
586	0-8912-01	診察台 アイボリー700×1900	55,000	<b>59,000</b>
586	0-8912-02	診察台 ブラック700×1900	55,000	<b>59,000</b>
586	0-8912-03	診察台 ブラウン700×1900	55,000	<b>59,000</b>
586	0-8912-04	診察台 ライトグリーン700×1900	55,000	<b>59,000</b>
586	0-8912-05	診察台 ライトブルー700×1900	55,000	<b>59,000</b>
586	0-8912-06	診察台 ピンク700×1900	55,000	<b>59,000</b>
586	8-7700-01	診察台1800×600 淡ピンク	48,000	<b>50,600</b>
586	8-7700-02	診察台1800×600 淡オレンジ	48,000	<b>50,600</b>
586	8-7700-03	診察台1800×600 淡グリーン	48,000	<b>50,600</b>
586	8-7701-01	診察台1800×750 淡ピンク	53,000	<b>55,800</b>
586	8-7701-02	診察台1800×750 淡オレンジ	53,000	<b>55,800</b>
586	8-7701-03	診察台1800×750 淡グリーン	53,000	<b>55,800</b>
586	8-7702-01	診察台1900×600 淡ピンク	53,000	<b>55,800</b>
586	8-7702-02	診察台1900×600 淡オレンジ	53,000	<b>55,800</b>
586	8-7702-03	診察台1900×600 淡グリーン	53,000	<b>55,800</b>
586	8-7703-01	診察台1900×750 淡ピンク	57,000	<b>59,800</b>
586	8-7703-02	診察台1900×750 淡オレンジ	57,000	<b>59,800</b>
586	8-7703-03	診察台1900×750 淡グリーン	57,000	<b>59,800</b>
589	8-3371-01	診察台3点セット NDF-KCK	36,000	<b>40,000</b>
589	8-3371-03	NDF-KCKアイボリー診察台3点セット	36,000	<b>40,000</b>
589	8-3371-04	NDF-KCKブラック 診察台3点セット	36,000	<b>40,000</b>
589	8-3371-05	NDF-KCK ピンク 診察台3点セット	36,000	<b>40,000</b>
589	8-3371-02	診察台3点セット NDF-KCK70	39,000	<b>43,000</b>
589	8-3371-06	NDF-KCK70アイボリー 診察台3点	39,000	<b>43,000</b>
589	8-3371-07	NDF-KCK70ブラック 診察台3点	39,000	<b>43,000</b>
589	8-3371-08	NDF-KCK70ピンク診察台3点セット	39,000	<b>43,000</b>
589	0-115-08	診察台 600-18-50	36,000	<b>42,000</b>
589	0-115-05	診察台 600-18-55	36,000	<b>42,000</b>
589	0-115-01	診察台 600-18-60	36,000	<b>42,000</b>
589	0-115-17	診察台 600-19-50	44,900	<b>49,000</b>
589	0-115-14	診察台 600-19-55	44,900	<b>49,000</b>
589	0-115-11	診察台 600-19-60	44,900	<b>49,000</b>
589	0-115-09	診察台 650-18-50	38,000	<b>43,000</b>
589	0-115-06	診察台 650-18-55	38,000	<b>43,000</b>
589	0-115-02	診察台 650-18-60	38,000	<b>43,000</b>
589	0-115-18	診察台 650-19-50	48,000	<b>51,000</b>
589	0-115-15	診察台 650-19-55	48,000	<b>51,000</b>
589	0-115-12	診察台 650-19-60	48,000	<b>51,000</b>
589	0-115-10	診察台 700-18-50	39,500	<b>45,000</b>
589	0-115-07	診察台 700-18-55	39,500	<b>45,000</b>
589	0-115-03	診察台 700-18-60	39,500	<b>45,000</b>
589	0-115-19	診察台 700-19-50	51,000	<b>53,000</b>
589	0-115-16	診察台 700-19-55	51,000	<b>53,000</b>
589	0-115-13	診察台 700-19-60	51,000	<b>53,000</b>
589	0-115-04	脱衣カゴ カゴ(大)	1,500	<b>1,700</b>
589	0-5613-01	カラー診察台 600型1860W	40,000	<b>45,000</b>
589	0-5613-02	カラー診察台 600型1860B	40,000	<b>45,000</b>
589	0-5613-03	カラー診察台 600型1860G	40,000	<b>45,000</b>
589	0-5613-12	カラー診察台 600型1950W	49,000	<b>54,000</b>
589	0-5613-11	カラー診察台 600型1955W	49,000	<b>54,000</b>
589	0-5613-10	カラー診察台 600型1960W	49,000	<b>54,000</b>
589	0-5613-04	カラー診察台 650型1860W	42,000	<b>47,000</b>
589	0-5613-05	カラー診察台 650型1860B	42,000	<b>47,000</b>
589	0-5613-06	カラー診察台 650型1860G	42,000	<b>47,000</b>
589	0-5613-15	カラー診察台 650型1950B	51,000	<b>56,000</b>
589	0-5613-14	カラー診察台 650型1955B	51,000	<b>56,000</b>
589	0-5613-13	カラー診察台 650型1960B	51,000	<b>56,000</b>
589	0-5613-07	カラー診察台 700型1860W	44,000	<b>49,000</b>
589	0-5613-08	カラー診察台 700型1860B	44,000	<b>49,000</b>
589	0-5613-09	カラー診察台 700型1860G	44,000	<b>49,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
589	0-5613-18	カラー診察台 700型1950G	54,000	<b>58,000</b>
589	0-5613-17	カラー診察台 700型1955G	54,000	<b>58,000</b>
589	0-5613-16	カラー診察台 700型1960G	54,000	<b>58,000</b>
589	0-115-04	脱衣カゴ カゴ(大)	1,500	<b>1,700</b>
590	7-3445-01	診察台H400モカ	39,000	<b>42,000</b>
590	7-3445-02	診察台H400ミルク	39,000	<b>42,000</b>
590	7-3445-03	診察台H400ピーチ	39,000	<b>42,000</b>
590	7-3445-04	診察台H400キウイ	39,000	<b>42,000</b>
590	7-3445-05	診察台H400グレープ	39,000	<b>42,000</b>
590	7-3445-06	診察台H400ブラック	39,000	<b>42,000</b>
590	7-3446-01	診察台H550モカ	41,000	<b>44,000</b>
590	7-3446-02	診察台H550ミルク	41,000	<b>44,000</b>
590	7-3446-03	診察台H550ピーチ	41,000	<b>44,000</b>
590	7-3446-04	診察台H550キウイ	41,000	<b>44,000</b>
590	7-3446-05	診察台H550グレープ	41,000	<b>44,000</b>
590	7-3446-06	診察台H550ブラック	41,000	<b>44,000</b>
591	8-9613-01	診察台 DF-SPS	85,000	<b>95,000</b>
591	8-9613-02	DF-SPS-7019 診察台	97,000	<b>99,000</b>
591	8-9613-11	診察台 サイドレール	7,000	<b>9,000</b>
591	8-5785-01	診察台 DF-S2 ブラック	65,000	<b>70,000</b>
591	8-5785-02	診察台 DF-S2 ライトグリーン	65,000	<b>70,000</b>
591	8-5785-03	診察台 DF-S2 ライトブルー	65,000	<b>70,000</b>
592	0-6273-02	小児用診察台 DF-Z Type2	54,000	<b>60,000</b>
593	0-5209-01	折りたたみ診察台 DF-C	59,000	<b>72,000</b>
599	8-3372-01	マイヤークット709119-W ホワイト	4,500	<b>4,700</b>
599	8-3372-02	マイヤークット709119-B ブルー	4,500	<b>4,600</b>
599	8-3372-03	マイヤークット709119-P ピンク	4,500	<b>4,700</b>
599	8-3372-04	マイヤークット709119-Y イエロー	4,500	<b>4,700</b>
599	8-3372-05	マイヤークット709119-G グリーン	4,500	<b>4,700</b>
602	7-3218-01	マクラ角KM-1	1,800	<b>1,960</b>
602	7-3218-02	マクラ丸MM-1	1,800	<b>1,960</b>
602	7-3218-03	マクラ注射腕CM-1	1,600	<b>1,740</b>
612	0-337-02	脱衣カゴ 2段用	6,600	<b>7,600</b>
612	0-337-03	脱衣カゴ 1段 キャスター付	9,900	<b>11,400</b>
612	0-337-05	脱衣カゴ2段 (キャスター付)	9,400	<b>10,900</b>
612	0-337-04	脱衣カゴ1段用 棚付	5,500	<b>5,600</b>
612	0-117-08	脱衣カゴDP-5 グリーン	4,900	<b>5,800</b>
612	0-117-10	脱衣カゴDP-5 ブルー	4,900	<b>5,800</b>
612	0-117-02	脱衣カゴ DP-10C 1段キャスター付	6,800	<b>8,400</b>
612	0-117-05	脱衣カゴ DP-10C(1段)ブルー	6,800	<b>8,400</b>
612	0-117-03	脱衣カゴ DP-25C 2段キャスター付	11,000	<b>12,900</b>
612	0-117-07	脱衣カゴ DP-25C(2段)ブルー	11,000	<b>13,000</b>
612	0-115-04	脱衣カゴ カゴ(大)	1,500	<b>1,700</b>
612	0-117-11	脱衣カゴ(中)・DP-25C用	1,500	<b>1,600</b>
613	8-4486-01	脱衣ワゴンDS-1	11,100	<b>12,500</b>
613	8-4486-02	脱衣ワゴンDS-2	15,800	<b>18,500</b>
622	0-1576-07	リラックスパーテーション 布地 ブルー	5,000	<b>5,800</b>
622	0-1576-08	リラックスパーテーション 布地 グリーン	5,000	<b>5,800</b>
622	0-1576-09	リラックスパーテーション 布地 ピンク	5,000	<b>5,800</b>
623	0-2113-11	衝立 CW-56 ブルー	27,600	<b>29,800</b>
623	0-2113-12	衝立 CW-56 ピンク	27,600	<b>29,800</b>
623	0-2113-13	衝立 CW-56 クリーム	27,600	<b>29,800</b>
623	0-2113-14	衝立 CW-56 ホワイト	27,600	<b>29,800</b>
623	0-2114-11	衝立 CW-556 ブルー	29,400	<b>31,700</b>
623	0-2114-12	衝立 CW-556 ピンク	29,400	<b>31,700</b>
623	0-2114-13	衝立 CW-556 クリーム	29,400	<b>31,700</b>
623	0-2114-14	衝立 CW-556 ホワイト	29,400	<b>31,700</b>
623	0-2115-11	衝立 CW-66 ブルー	31,400	<b>33,800</b>
623	0-2115-12	衝立 CW-66 ピンク	31,400	<b>33,800</b>
623	0-2115-13	衝立 CW-66 クリーム	31,400	<b>33,800</b>
623	0-2115-14	衝立 CW-66 ホワイト	31,400	<b>33,800</b>
627	0-335-08	衝立(アコーデオン)AS-65Eベージュ	78,000	<b>80,500</b>
627	0-335-09	衝立(アコーデオン)AS-65G グレー	78,000	<b>80,500</b>
627	0-335-10	衝立(アコーデオン)AS-66Eベージュ	99,000	<b>104,500</b>
627	0-335-11	衝立(アコーデオン)AS-66G グレー	99,000	<b>104,500</b>
628	0-7197-01	クロスパーテーション KP-1Wホワイト	31,800	<b>34,500</b>
628	0-7197-02	クロスパーテーション KP-1Nブルー	31,800	<b>34,500</b>
628	0-7197-04	クロスパーテーション KPK-1W抗菌	36,200	<b>41,000</b>
628	0-7197-05	クロスパーテーションKP-1M 緑	28,800	<b>34,500</b>
628	0-7197-06	クロスパーテーションKP-1DN 橙	28,800	<b>34,500</b>
628	0-7197-07	クロスパーテーションKP-1C 茶	28,800	<b>34,500</b>
630	8-4851-01	診察デスクL8A1GD MM26 左	133,600	<b>157,500</b>
630	8-4851-02	診察デスクL8A1GC MM26 左	136,900	<b>161,400</b>
630	8-4851-11	デスクL8A7AD A63 アッパー-L	41,800	<b>49,600</b>
630	8-4851-12	デスクL8A7AC A63 アッパー-L	42,100	<b>49,900</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
630	8-4851-13	デスクL8A7BD A63 アッパーH	86,200	<b>102,000</b>
630	8-4851-14	デスクL8A7BC A63 アッパーH	87,100	<b>102,900</b>
630	8-4851-15	診察デスクD9419Y Z637	9,500	<b>11,200</b>
630	8-4851-16	診察デスクD9418Y Z637	10,500	<b>12,500</b>
635	8-3923-01	チェアOS-2255SJ(FG3)濃紺	49,000	<b>49,800</b>
635	8-3923-02	チェアOS-2255SJ FG3ブラック	49,000	<b>49,800</b>
636	8-8921-01	サージカルチェア-NOC-01	160,000	<b>128,000</b>
641	8-3924-01	チェアOA-250(VG1)ブルー	15,500	<b>16,700</b>
641	8-3924-02	チェアOA-250(VG1)ブラック	15,500	<b>16,700</b>
641	8-3924-03	チェアOA-250K(VG1)ブルー	18,500	<b>19,800</b>
641	8-3924-04	チェアOA-250K(VG1)ブラック	18,500	<b>19,800</b>
642	7-1101-01	スツールL890LG-PB21	42,700	<b>45,700</b>
642	7-1101-02	スツールL890LG-PB22	42,700	<b>45,700</b>
642	7-1101-03	スツールL890LG-PB23	42,700	<b>45,700</b>
642	7-1101-04	スツールL890LG-PB24	42,700	<b>45,700</b>
642	7-1101-05	スツールL890LG-PB27	42,700	<b>45,700</b>
642	7-1101-06	スツールL890LG-PB29	42,700	<b>45,700</b>
642	7-1102-01	スツールL890HG-PB21	56,500	<b>60,500</b>
642	7-1102-02	スツールL890HG-PB22	56,500	<b>60,500</b>
642	7-1102-03	スツールL890HG-PB23	56,500	<b>60,500</b>
642	7-1102-04	スツールL890HG-PB24	56,500	<b>60,500</b>
642	7-1102-05	スツールL890HG-PB27	56,500	<b>60,500</b>
642	7-1102-06	スツールL890HG-PB29	56,500	<b>60,500</b>
642	8-5254-01	バースツール 白 6929-91201	7,650	<b>8,800</b>
642	8-5254-02	バースツール 黒 6929-92202	7,650	<b>8,800</b>
646	8-4869-01	採血チェアL892SG-P983	44,300	<b>47,500</b>
646	8-4869-02	採血チェアL892SG-PA97	44,300	<b>47,500</b>
646	8-4869-03	採血チェアL892SG-PA98	44,300	<b>47,500</b>
646	8-4869-04	採血チェアL892SG-PA99	44,300	<b>47,500</b>
646	8-3922-01	チェアOA-1055EJ(VG1)ブルー	21,000	<b>23,600</b>
646	8-3922-02	チェアOA-1055EJ(VG1)ブラック	21,000	<b>23,600</b>
647	8-9007-01	丸イス(背なし) S-153-C-GL	6,000	<b>7,600</b>
647	8-9007-02	丸イス(背なし) S-153-C-BL	6,000	<b>7,600</b>
647	8-9007-03	丸イス(背なし) S-153-C-G	6,000	<b>7,600</b>
647	8-9007-04	丸イス(背なし) S-153-C-PI	6,000	<b>7,600</b>
647	8-9007-05	丸イス(背なし) S-153-C-YL	6,000	<b>7,600</b>
647	8-9006-01	丸イス(背付) S-153-B-GL	8,100	<b>10,600</b>
647	8-9006-02	丸イス(背付) S-153-B-BL	8,100	<b>10,600</b>
647	8-9006-03	丸イス(背付) S-153-B-G	8,100	<b>10,600</b>
647	8-9006-04	丸イス(背付) S-153-B-PI	8,100	<b>10,600</b>
647	8-9006-05	丸イス(背付) S-153-B-YL	8,100	<b>10,600</b>
647	8-9012-01	角スツールKM-141N グリーン	7,900	<b>9,100</b>
647	8-9012-02	角スツールKM-141N ブルー	7,900	<b>9,100</b>
659	7-3943-01	スマートスコブⅢ1019750	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-02	スマートスコブⅢ1019752	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-03	スマートスコブⅢ1019754	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-04	スマートスコブⅢ1019756	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-05	スマートスコブⅢ1019758	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-06	スマートスコブⅢ1019760	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-07	スマートスコブⅢ1019762	21,000	<b>23,980</b>
659	7-3943-08	スマートスコブⅢ1019764	21,000	<b>23,980</b>
665	7-3944-01	エンジェル教育用ステート1019999	20,000	<b>23,100</b>
665	7-3944-02	エンジェル教育用ステート1019997	20,000	<b>23,100</b>
665	7-3944-03	エンジェル教育用ステート1019998	20,000	<b>23,100</b>
665	7-4444-01	ナーススコブ教育用01020001	20,000	<b>23,100</b>
665	7-4444-02	ナーススコブ教育用01020002	20,000	<b>23,100</b>
665	7-4444-03	ナーススコブ教育用01020003	20,000	<b>23,100</b>
665	7-4443-01	ナーススコブ教育用01020004	20,000	<b>23,100</b>
665	7-4443-02	ナーススコブ教育用01020005	20,000	<b>23,100</b>
665	7-4443-03	ナーススコブ教育用01020006	20,000	<b>23,100</b>
676	7-4333-01	後付け上肢台A-AU	6,800	<b>7,400</b>
684	0-9641-11	血圧計 HEM-907-PKIT	12,000	<b>14,000</b>
684	0-9641-12	自動血圧計 HEM-907-STAND	30,000	<b>35,000</b>
684	0-9641-13	自動血圧計 HEM-907-BKIT	12,000	<b>14,000</b>
684	0-9641-15	自動血圧計 HEM-907-WKIT	8,000	<b>9,400</b>
684	0-9641-16	自動血圧計 HEM-907-PBAT	4,000	<b>4,700</b>
694	8-4389-21	電子血圧計用交換部品HEM-FM31	2,000	<b>2,360</b>
694	8-1482-13	ACアダプター HHP-AM01	2,500	<b>2,940</b>
694	8-4386-31	交換用腕帯 HEM-CUFF-R24GY	2,000	<b>2,360</b>
694	8-4386-32	太腕用腕帯 HEM-RML31	2,000	<b>2,360</b>
694	8-4386-33	細腕用腕帯 HEM-CUFF-S24GY	2,000	<b>2,360</b>
694	8-1482-13	ACアダプター HHP-AM01	2,500	<b>2,940</b>
694	8-4386-33	細腕用腕帯 HEM-CUFF-S24GY	2,000	<b>2,360</b>
694	8-4386-31	交換用腕帯 HEM-CUFF-R24GY	2,000	<b>2,360</b>
694	8-4386-32	太腕用腕帯 HEM-RML31	2,000	<b>2,360</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
694	8-1482-13	ACアダプター HHP-AM01	2,500	<b>2,940</b>
695	8-4389-21	電子血圧計用交換部品HEM-FM31	2,000	<b>2,360</b>
695	8-1482-13	ACアダプター HHP-AM01	2,500	<b>2,940</b>
695	8-1482-13	ACアダプター HHP-AM01	2,500	<b>2,940</b>
695	8-4391-11	上腕血圧計 HEM-1011	22,000	<b>24,600</b>
695	8-7116-21	上腕血圧計 HEM-1021	25,000	<b>28,000</b>
708	8-7458-01	電子体温計 MC-170	1,250	<b>1,500</b>
709	8-7122-01	婦人用電子体温計 MC-672L	2,850	<b>3,200</b>
709	0-6702-01	耳式体温計 MC-510 けんおんくん	3,800	<b>4,600</b>
709	0-6702-02	耳式体温計 MC-581 ハローキティ	4,400	<b>4,950</b>
709	0-6702-11	ブロープカバーMC-PROBEJ 40枚	1,000	<b>1,200</b>
715	7-1356-01	パルスフロー ライトブルー	19,000	<b>12,400</b>
715	7-1356-02	パルスフロー ミントグリーン	19,000	<b>12,400</b>
715	7-1356-03	パルスフロー ベリーピンク	19,000	<b>12,400</b>
715	7-1356-04	パルスフロー レモンイエロー	19,000	<b>12,400</b>
715	7-1356-05	パルスフローローズピンク	19,000	<b>12,400</b>
733	0-1020-01	打診器 吉村式	2,100	<b>2,300</b>
733	0-315-02	打診器 勝沼式	2,900	<b>3,200</b>
733	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	4,200	<b>4,600</b>
734	0-316-01	打診器 バギンズキー式	4,100	<b>4,400</b>
736	0-4023-11	高性能ペンライト 196064	1,900	<b>1,980</b>
757	8-4706-21	ECG電極 MSGLT-04 50個	2,000	<b>1,900</b>
757	8-4706-22	ECG電極 MSGLT-08G 50個	2,500	<b>1,900</b>
757	8-4706-23	ECG電極 小児用 50個	2,500	<b>1,900</b>
757	8-4706-24	ECG電極 X線透過タイプ 50個	2,800	<b>2,000</b>
769	8-8980-01	超音波測定式身長計5003.01	56,000	<b>49,000</b>
785	8-4392-32	体重体組成計 HBF-225-PK	6,000	<b>6,800</b>
785	8-4392-31	体重体組成計 HBF-225-B	6,000	<b>6,800</b>
785	8-4392-33	体重体組成計 HBF-225-Y	6,000	<b>6,800</b>
785	8-4392-36	体重体組成計 HBF-226-G	7,500	<b>8,420</b>
785	8-4392-34	体重体組成計 HBF-226-R	7,500	<b>8,500</b>
785	8-4392-35	体重体組成計 HBF-226-DB	7,500	<b>8,500</b>
788	8-3694-01	メジャー(JIS規格)KA-15ブルー	620	<b>670</b>
788	8-3694-02	メジャー(JIS規格)KA-15Pピンク	620	<b>670</b>
793	0-8150-05	角度計 NC70115	8,000	<b>6,000</b>
797	7-6934-11	30333870 ACアダプター	4,400	<b>4,800</b>
802	7-6275-02	採尿容器 1055斜め目盛白タイプ	430	<b>390</b>
806	0-9562-01	尿コップ立て 60-6 6個用	5,100	<b>5,600</b>
806	0-9562-02	尿コップ立て 60-12 12個用	6,400	<b>7,000</b>
807	0-1190-11	消臭抗菌貯尿袋 100枚入	3,200	<b>3,400</b>
807	0-1190-51	消臭抗菌貯尿袋 お得ケース 1000枚入	29,000	<b>29,800</b>
807	0-1190-01	消臭貯尿袋 1000枚入	33,000	<b>36,000</b>
808	0-356-01	貯尿袋スタンド グリーン	4,300	<b>5,000</b>
808	0-356-02	貯尿袋スタンド ブルー	4,300	<b>5,000</b>
808	0-356-03	貯尿袋スタンド アイボリー	4,300	<b>5,000</b>
808	0-1190-51	消臭抗菌貯尿袋 お得ケース 1000枚入	29,000	<b>29,800</b>
809	0-5674-01	貯尿スタンド(樹脂製) PV-10B	98,000	<b>102,000</b>
809	0-1190-11	消臭抗菌貯尿袋 100枚入	3,200	<b>3,400</b>
817	8-5816-01	ブラノレンズ顕微鏡 N-236-LED	89,000	<b>80,000</b>
827	1-1600-01	ビオラマイクロチューブ1.5ml 千本	1,900	<b>2,000</b>
827	1-1600-02	ビオラマイクロチューブ2ml 千本	2,800	<b>2,940</b>
827	1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml滅菌250本	2,000	<b>2,100</b>
827	1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 滅菌250本	2,200	<b>2,310</b>
827	1-3500-21	ビオラモ遠沈管ⅡVIO-15BN 四百本	8,400	<b>8,800</b>
827	1-3500-22	ビオラモ遠沈管ⅡVIO-50BN 二百本	5,600	<b>5,900</b>
827	2-4127-01	ビオラマイクロチューブブラック PR-50	1,200	<b>1,260</b>
828	6-302-01	ステンレス製試験管立 SS12-50	2,200	<b>2,400</b>
828	6-302-02	ステンレス製試験管立 SS12-100	3,500	<b>3,800</b>
828	6-302-03	ステンレス製試験管立 SS13-50	2,280	<b>2,500</b>
828	6-302-04	ステンレス製試験管立 SS15-30	2,000	<b>2,200</b>
828	6-302-05	ステンレス製試験管立 SS15-50	2,350	<b>2,600</b>
828	6-302-06	ステンレス製試験管立 SS15-100	3,500	<b>3,800</b>
828	6-302-07	ステンレス製試験管立 SS16.5-50	2,350	<b>2,600</b>
828	6-302-08	ステンレス製試験管立 SS16.5-72	3,350	<b>3,700</b>
828	6-302-09	ステンレス製試験管立SS16.5-100	3,850	<b>4,200</b>
828	6-302-23	ステンレス製試験管立 SS18-25	1,950	<b>2,200</b>
828	6-302-10	ステンレス製試験管立SS18-30	2,200	<b>2,400</b>
828	6-302-11	ステンレス製試験管立 SS18-50	2,350	<b>2,600</b>
828	6-302-12	ステンレス製試験管立 SS18-60	3,000	<b>3,300</b>
828	6-302-13	ステンレス製試験管立 SS18-72	3,400	<b>3,700</b>
828	6-302-14	ステンレス製試験管立SS18-100	3,850	<b>4,200</b>
828	6-302-15	ステンレス製試験管立 SS21-50	2,750	<b>3,000</b>
828	6-302-16	ステンレス製試験管立 SS21-72	3,500	<b>3,800</b>
828	6-302-17	ステンレス製試験管立 SS24-50	3,100	<b>3,400</b>
828	6-302-18	ステンレス製試験管立 SS24-72	3,950	<b>4,300</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
828	6-302-19	ステンレス製試験管立 SS30-10	2,250	<b>2,500</b>
828	6-302-20	ステンレス製試験管立 SS30-20	2,900	<b>3,200</b>
828	6-302-21	ステンレス製試験管立 SS30-50	4,450	<b>4,900</b>
828	6-302-22	ステンレス製試験管立 SS35-12	2,800	<b>3,100</b>
829	6-336-01	シリコン栓 No. 1 1個入	28	<b>30</b>
829	6-336-02	シリコン栓 No. 2 1個入	42	<b>44</b>
829	6-336-03	シリコン栓 No. 3 1個入	48	<b>52</b>
829	6-336-04	シリコン栓 No. 4 1個入	63	<b>67</b>
829	6-336-05	シリコン栓 No. 5 1個入	67	<b>72</b>
829	6-336-06	シリコン栓 No. 6 1個入	81	<b>86</b>
829	6-336-07	シリコン栓 No. 7 1個入	95	<b>100</b>
829	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	135	<b>142</b>
829	6-336-09	シリコン栓 No. 9 1個入	159	<b>165</b>
829	6-336-10	シリコン栓 No. 10 1個入	167	<b>177</b>
829	6-336-11	シリコン栓 No. 11 1個入	178	<b>189</b>
829	6-336-12	シリコン栓 No. 12 1個入	254	<b>270</b>
830	3-7854-01	中央実験台 HDO-1812CB	531,000	<b>552,000</b>
830	3-7854-02	中央実験台 HDO-2412CB	622,000	<b>642,000</b>
830	3-7854-03	中央実験台 HDO-3012CB	735,000	<b>755,000</b>
830	3-7854-04	中央実験台 HDO-3612CB	862,000	<b>883,000</b>
830	3-7855-01	中央実験台 HDO-1815CB	582,000	<b>603,000</b>
830	3-7855-02	中央実験台 HDO-2415CB	639,000	<b>659,000</b>
830	3-7855-03	中央実験台 HDO-3015CB	763,000	<b>784,000</b>
830	3-7855-04	中央実験台 HDO-3615CB	898,000	<b>919,000</b>
834	3-5864-11	流し台 DWC-1275 本体シロ	328,000	<b>329,000</b>
834	3-5864-12	流し台 DWC-1575 本体シロ	370,000	<b>371,000</b>
834	3-5864-13	流し台 DWC-1875 本体シロ	402,000	<b>403,000</b>
851	1-5730-01	湯浴式パラフィン伸展器 PS-110WH	160,000	<b>170,000</b>
851	1-5730-02	湯浴式パラフィン伸展器 PS-125WH	175,000	<b>185,000</b>
861	2-652-26	プレミアムチップ(袋入BMT2-UT千本	9,000	<b>9,500</b>
861	2-652-22	プレミアムチップ(袋入BMT2-SE千本	8,500	<b>9,500</b>
861	2-652-23	プレミアムチップ(袋入BMT2-LE千本	8,500	<b>10,500</b>
862	1-1903-21	ビオラモビベット4640360	17,800	<b>19,580</b>
862	1-1903-22	ビオラモビベット4640370	17,800	<b>19,580</b>
862	1-1903-23	ビオラモビベット4640380	17,800	<b>19,580</b>
862	1-1903-24	ビオラモビベット4640390	17,800	<b>19,580</b>
862	1-1903-26	ビオラモビベット4640410	17,800	<b>19,580</b>
862	1-1903-25	ビオラモビベット4640400	17,800	<b>19,580</b>
862	1-1903-51	ビオラモビベット4640360 6本入	89,000	<b>97,900</b>
862	1-1903-52	ビオラモビベット4640370 6本入	89,000	<b>97,900</b>
862	1-1903-53	ビオラモビベット4640380 6本入	89,000	<b>97,900</b>
862	1-1903-54	ビオラモビベット4640390 6本入	89,000	<b>97,900</b>
862	1-1903-56	ビオラモビベット4640410 6本入	89,000	<b>97,900</b>
862	1-1903-55	ビオラモビベット46404000 6本入	89,000	<b>97,900</b>
864	2-5237-11	ディスポビベットⅡ紙 ブラ1mL 千本	15,700	<b>17,270</b>
864	2-5237-12	VディスポビベットⅡ紙 ブラ2mL 千本	19,800	<b>21,780</b>
864	2-5237-03	VビベットⅡ 紙ブラ包装5mL 200本	5,700	<b>6,270</b>
864	2-5237-04	VビベットⅡ紙ブラ包装10mL 200本	6,100	<b>6,710</b>
864	2-5237-05	VビベットⅡ紙ブラ包装25mL 200本	11,000	<b>12,100</b>
864	2-5237-06	ビオラモビベットⅡ紙 ブラ50mL 百本	10,000	<b>11,000</b>
873	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5. 0cm 100入	730	<b>770</b>
873	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7. 0cm 100入	870	<b>920</b>
873	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9. 0cm 100入	870	<b>920</b>
873	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11. 0cm 100入	1,150	<b>1,220</b>
873	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12. 5cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
873	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15. 0cm 100入	1,880	<b>1,990</b>
873	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18. 5cm 100入	2,540	<b>2,690</b>
873	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24. 0cm 100入	3,800	<b>4,030</b>
873	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5. 5cm 100入	730	<b>770</b>
873	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7. 0cm 100入	870	<b>920</b>
873	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9. 0cm 100入	990	<b>1,050</b>
873	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11. 0cm 100入	1,150	<b>1,220</b>
873	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12. 5cm 100入	1,500	<b>1,590</b>
873	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15. 0cm 100入	2,190	<b>2,320</b>
873	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18. 5cm 100入	3,230	<b>3,420</b>
873	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24. 0cm 100入	4,480	<b>4,750</b>
873	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5. 5cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
873	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7. 0cm 100入	1,670	<b>1,770</b>
873	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9. 0cm 100入	2,090	<b>2,220</b>
873	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11. 0cm 100入	2,310	<b>2,450</b>
873	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12. 5cm 100入	2,920	<b>3,100</b>
873	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15. 0cm 100入	4,270	<b>4,530</b>
873	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18. 5cm 100入	5,930	<b>6,290</b>
873	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24. 0cm 100入	10,500	<b>11,130</b>
873	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5. 5cm 100入	990	<b>1,050</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
873	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7. 0cm 100入	1,280	<b>1,360</b>
873	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9. 0cm 100入	1,500	<b>1,590</b>
873	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11. 0cm 100入	1,770	<b>1,880</b>
873	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12. 5cm 100入	2,190	<b>2,320</b>
873	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15. 0cm 100入	3,230	<b>3,420</b>
873	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18. 5cm 100入	4,480	<b>4,750</b>
873	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24. 0cm 100入	6,230	<b>6,600</b>
874	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	15	<b>16</b>
874	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	19	<b>21</b>
874	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	29	<b>32</b>
874	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	38	<b>39</b>
874	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	45	<b>49</b>
874	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	78	<b>86</b>
874	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	170	<b>183</b>
874	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	11,700	<b>12,800</b>
874	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	15,800	<b>17,200</b>
874	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	23,300	<b>25,300</b>
874	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,000	<b>16,500</b>
874	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	9,700	<b>10,500</b>
874	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	6,800	<b>7,500</b>
874	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	15,700	<b>17,000</b>
877	1-1436-01	白金線挟 真鍮通し(上)	1,500	<b>1,680</b>
877	1-2937-02	ホットスターラー-HSH-4A	90,700	<b>94,000</b>
877	1-2937-03	ホットスターラー-HSH-6A	151,000	<b>157,000</b>
878	0-8134-01	往診鞆 PRIMUS	92,000	<b>74,000</b>
886	8-3331-32	介護連絡帳用カバー 50枚入	3,000	<b>3,300</b>
889	8-6995-01	ワンストップ救急カートHKK-R	148,000	<b>168,000</b>
889	8-6995-11	ワンストップ救急カート1 2横仕切板	700	<b>780</b>
889	8-6995-12	ワンストップ救急カート1 4横仕切板	500	<b>550</b>
889	8-6995-13	ワンストップ救急カートボンベスタンド	18,000	<b>20,000</b>
890	0-670-06	コンパクト救急カート ボンベ架台	26,400	<b>28,000</b>
890	0-670-07	コンパクト救急カート 汚物缶	8,600	<b>9,600</b>
891	0-1200-11	コンパクト救急カートPL(ピンク鍵付き)	214,000	<b>245,000</b>
891	0-1200-12	コンパクト救急カートBL(ブルー 鍵付き)	214,000	<b>245,000</b>
891	0-1200-13	コンパクト救急カート RL (鍵付き)	214,000	<b>245,000</b>
891	0-670-06	コンパクト救急カート ボンベ架台	26,400	<b>28,000</b>
891	0-670-07	コンパクト救急カート 汚物缶	8,600	<b>9,600</b>
892	0-1610-11	救急ケアカート(スケルトン)本体-O1	93,000	<b>120,000</b>
892	7-3415-01	スマート救急カートHKK-B	108,000	<b>110,000</b>
892	7-3415-02	HKK-BR スマート救急カート	108,000	<b>110,000</b>
893	0-670-06	コンパクト救急カート ボンベ架台	26,400	<b>28,000</b>
893	0-670-07	コンパクト救急カート 汚物缶	8,600	<b>9,600</b>
894	0-670-06	コンパクト救急カート ボンベ架台	26,400	<b>28,000</b>
894	0-670-07	コンパクト救急カート 汚物缶	8,600	<b>9,600</b>
894	0-4558-12	救急ワゴンR仕切板 小 セット	3,000	<b>3,200</b>
894	0-191-21	救急ワゴンレールガイド仕様SK-26R1	247,000	<b>264,000</b>
894	0-191-22	救急ワゴンレールガイド仕様SK-26P1	247,000	<b>264,000</b>
894	0-191-23	救急ワゴンレールガイドSK27R1ロック	256,000	<b>266,000</b>
894	0-191-24	救急ワゴンレールガイドSK27P1ロック	256,000	<b>266,000</b>
922	7-7829-01	OBS-2 折りたたみ酸素ボンベスタンド	17,000	<b>15,000</b>
922	7-7829-02	OBS-4 折りたたみ酸素ボンベスタンド	19,000	<b>17,000</b>
922	8-6454-01	ボンベスタンドO2S-2	13,000	<b>15,000</b>
922	8-6454-02	ボンベスタンドO2S-4	15,000	<b>17,000</b>
922	8-6454-03	ボンベスタンドO2S-8	23,000	<b>27,000</b>
937	0-864-01	レスキューシザー	16,800	<b>16,950</b>
937	8-2411-01	頸椎カラー WPA-7-1 1個 成人用	4,600	<b>3,500</b>
937	8-2411-02	頸椎カラー WPA-7-5 5個 成人用	11,000	<b>10,000</b>
937	8-2411-03	頸椎カラー WPA-9	3,400	<b>3,500</b>
976	7-6713-12	ユビット 000-3044 S	605	<b>610</b>
976	7-6714-12	ユビット 000-3034 S	605	<b>610</b>
976	7-6715-12	ユビット 000-3038 S	605	<b>610</b>
978	8-1731-02	ギブスカッター CB05C	5,500	<b>12,000</b>
981	0-443-01	普及型離皮架 腹部用	3,700	<b>4,300</b>
981	0-443-02	普及型離皮架 上肢用 大	2,000	<b>2,300</b>
981	0-443-03	普及型離皮架 上肢用 小	1,900	<b>2,200</b>
981	0-443-04	普及型離皮架 下肢用	2,100	<b>2,500</b>
981	0-443-07	ワンタッチ離皮架	6,000	<b>6,900</b>
984	8-7323-01	頸椎カラー000-3703	1,500	<b>1,800</b>
984	8-7323-02	頸椎カラー000-3702	1,500	<b>1,800</b>
984	8-7105-01	ソフト頸椎カラー フリー	2,100	<b>2,520</b>
984	8-7105-02	ソフト頸椎カラー	2,100	<b>2,730</b>
988	0-7572-11	アームホルダーホワイト 000-3650	1,900	<b>2,280</b>
988	0-7572-12	アームホルダーブラック 000-3651	1,900	<b>2,280</b>
988	0-7572-13	アームホルダー000-3652	1,900	<b>2,280</b>
988	0-7572-14	アームホルダー000-3653	1,900	<b>2,280</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1001	8-7108-01	ファンクションニーOA ページュ XL	4,000	<b>4,800</b>
1001	8-7108-02	ファンクションニーOA ページュ M-L	4,000	<b>4,800</b>
1001	8-7108-03	ファンクションニーOA 000-7943	4,000	<b>4,800</b>
1001	8-7108-04	ファンクションニーOA 000-7944	4,000	<b>4,800</b>
1001	8-7108-05	ファンクションニーOA 000-7946	4,000	<b>4,800</b>
1001	8-7108-06	ファンクションニーOA 000-7947	4,000	<b>4,800</b>
1010	8-4199-01	A・リストガード000-3682 右手用	2,900	<b>3,480</b>
1010	8-4199-02	A・リストガード000-3683 左手用	2,900	<b>3,480</b>
1010	8-4199-03	A リストガード000-3687 右手用	2,600	<b>3,120</b>
1010	8-4199-04	A リストガード000-3688 左手用	2,600	<b>3,120</b>
1011	7-4341-01	ハンドサポーターNC53220	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-02	ハンドサポーターNC53221	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-03	ハンドサポーターNC53222	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-04	ハンドサポーターNC53223	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-05	ハンドサポーターNC53224	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-06	ハンドサポーターNC53225	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-07	ハンドサポーターNC53226	1,600	<b>1,400</b>
1011	7-4341-08	ハンドサポーターNC53227	1,600	<b>1,400</b>
1018	7-7596-01	S サポートソックス P6023	2,650	<b>2,200</b>
1018	7-7596-02	M サポートソックス P6023	2,650	<b>2,200</b>
1018	7-7596-03	L サポートソックス P6023	2,650	<b>2,200</b>
1018	7-7596-04	XL サポートソックス P6023	2,650	<b>2,200</b>
1029	62-9957-93	0005564 シンデレラ 右 S	2,500	<b>2,730</b>
1029	62-9957-92	0005563 シンデレラ 右 M	2,500	<b>2,730</b>
1029	62-9957-91	0005562 シンデレラ 右 L	2,500	<b>2,730</b>
1029	62-9957-96	0005569 シンデレラ 左 S	2,500	<b>2,730</b>
1029	62-9957-95	0005568 シンデレラ 左 M	2,500	<b>2,730</b>
1029	62-9957-94	0005567 シンデレラ 左 L	2,500	<b>2,730</b>
1031	7-7619-01	#P32 ジェルサック	850	<b>800</b>
1031	7-7619-02	#P338-MIX ジェルサック 2個	1,100	<b>950</b>
1031	7-7620-01	#P26-S ジェルスペーサー	1,200	<b>1,000</b>
1031	7-7620-02	#P26-M ジェルスペーサー	1,200	<b>1,000</b>
1031	7-7620-03	#P26-L ジェルスペーサー	1,200	<b>1,000</b>
1031	7-7620-04	#P27-M ジェルスペーサー	1,200	<b>1,000</b>
1031	7-7620-05	#P27-L ジェルスペーサー	1,200	<b>1,000</b>
1031	7-7620-06	#P33 ジェルスペーサー	850	<b>800</b>
1031	7-7620-07	#P35 ジェルスペーサー	700	<b>650</b>
1031	7-7618-01	#P80-S ジェルガード	950	<b>850</b>
1031	7-7618-02	#P80-L ジェルガード	950	<b>850</b>
1031	7-7618-03	#P80-XL ジェルガード	950	<b>850</b>
1031	7-7618-04	#P1037-S ジェルガード 2個	1,000	<b>900</b>
1031	7-7618-05	#P1037-M ジェルガード 2個	1,000	<b>900</b>
1031	7-7618-06	#P1037-L ジェルガード 2個	1,000	<b>900</b>
1031	7-7618-07	#P53-SL ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1031	7-7618-08	#P53-SR ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1031	7-7618-09	#P53-ML ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1031	7-7618-10	#P53-MR ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1031	7-7618-11	#P53-LL ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1031	7-7618-12	#P53-LR ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1031	7-7618-13	#P53-U ジェルガード	1,200	<b>1,100</b>
1032	7-7621-01	#P1320 ジェルパッドガード	1,700	<b>1,500</b>
1032	7-7621-02	#P46-S ジェルパッドガード	1,300	<b>1,100</b>
1032	7-7621-03	#P46-L ジェルパッドガード	1,300	<b>1,100</b>
1032	7-7592-01	#P55 つま先ストレーナー	1,100	<b>1,000</b>
1032	7-7594-01	S 指先プロテクター 60×25 P82	950	<b>800</b>
1032	7-7594-02	L 指先プロテクター 62×25 P82	950	<b>800</b>
1032	7-7593-01	S 指先プロテクター 25×20 P81	950	<b>800</b>
1032	7-7593-02	L 指先プロテクター 25×25 P81	950	<b>800</b>
1032	7-7591-01	左用S 足指クッション P54-SL	900	<b>750</b>
1032	7-7591-02	右用S 足指クッション P54-SR	900	<b>750</b>
1032	7-7591-03	左用M 足指クッション P54-ML	900	<b>750</b>
1032	7-7591-04	右用M 足指クッション P54-MR	900	<b>750</b>
1032	7-7591-05	左用L 足指クッション P54-LL	900	<b>750</b>
1032	7-7591-06	右用L 足指クッション P54-LR	900	<b>750</b>
1033	7-7595-01	S 足指スペーサー P28	800	<b>700</b>
1033	7-7595-02	M 足指スペーサー P28	800	<b>700</b>
1033	7-7595-03	L 足指スペーサー P28	800	<b>700</b>
1033	7-7590-01	#P6055 足指固定ベルト 2個	700	<b>600</b>
1033	7-7617-01	#P8201 足裏ジェルパッド	1,700	<b>1,400</b>
1033	7-7617-02	#P8202 足裏ジェルパッド	1,700	<b>1,400</b>
1033	7-7617-03	#P8203 足裏ジェルパッド	1,700	<b>1,400</b>
1033	7-7617-04	#P8204 足裏ジェルパッド	1,700	<b>1,400</b>
1033	7-7597-01	S 踵高さ調節パッド P6582	1,800	<b>1,600</b>
1033	7-7597-02	M 踵高さ調節パッド P6582	1,800	<b>1,600</b>
1033	7-7597-03	L 踵高さ調節パッド P6582	1,800	<b>1,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1033	7-7589-01	女性用 ゲルクッション P5040-L	1,350	<b>1,200</b>
1033	7-7589-02	男性用 ゲルクッション P5040-M	1,350	<b>1,200</b>
1034	7-7624-01	23 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1034	7-7624-02	24 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1034	7-7624-03	25 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1034	7-7624-04	26 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1034	7-7624-05	26.5 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1034	8-2002-01	27 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1034	7-7624-07	28 フットケインサート	4,800	<b>4,500</b>
1044	0-9318-01	嵌入爪カッター PC-01S1	10,000	<b>11,000</b>
1044	0-9318-02	嵌入爪カッター PC-01S2	10,000	<b>11,000</b>
1045	8-2002-01	爪やすり 1K700GT	3,180	<b>2,900</b>
1045	8-2002-02	爪やすり 1K700G	1,500	<b>1,200</b>
1051	7-7614-01	本体キット フットウォッシュブラシ	4,600	<b>3,300</b>
1051	7-7614-11	フットウォッシュブラシ交換用スポンジ3個	2,300	<b>1,500</b>
1053	0-535-11	足浴器 FC-2	6,000	<b>6,500</b>
1054	7-7628-01	23 シューズBariサンダルタイプ	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7628-02	24 シューズBariサンダルタイプ	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7628-03	25 シューズBariサンダルタイプ	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7628-04	26 シューズBariサンダルタイプ	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7628-05	27 シューズBariサンダルタイプ	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7627-01	23 シューズNomadサンダル	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7627-02	24 シューズNomadサンダル	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7627-03	25 シューズNomadサンダル	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7627-04	26 シューズNomadサンダル	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7627-05	27 シューズNomadサンダル	22,000	<b>20,000</b>
1054	7-7626-01	23 シューズPisaサンダルタイプ	20,000	<b>18,000</b>
1054	7-7626-02	24 シューズPisaサンダルタイプ	20,000	<b>18,000</b>
1054	7-7626-03	25 シューズPisaサンダルタイプ	20,000	<b>18,000</b>
1054	7-7626-04	26 シューズPisaサンダルタイプ	20,000	<b>18,000</b>
1054	7-7626-05	27 シューズPisaサンダルタイプ	20,000	<b>18,000</b>
1054	7-7625-01	23 シューズStepper	23,000	<b>20,000</b>
1054	7-7625-02	24 シューズStepper	23,000	<b>20,000</b>
1054	7-7625-03	25 シューズStepper	23,000	<b>20,000</b>
1054	7-7625-04	26 シューズStepper	23,000	<b>20,000</b>
1054	7-7625-05	27 シューズStepper	23,000	<b>20,000</b>
1055	7-8320-01	FS フットケアステップ	29,800	<b>19,000</b>
1059	7-3180-11	エアマッサージ器交換用エアブーツ両足	30,000	<b>27,000</b>
1059	7-3180-17	交換用エアブーツ 右足	13,600	<b>12,000</b>
1059	7-3180-18	交換用エアブーツ 左足	13,600	<b>12,000</b>
1069	8-3416-01	ガッチリ昇降運動台 H120	12,800	<b>13,800</b>
1069	8-3416-02	ガッチリ昇降運動台 H150	12,800	<b>13,800</b>
1069	8-3416-03	ガッチリ昇降運動台 H200	12,800	<b>13,500</b>
1070	7-7834-01	400C 練習用腰掛	150,000	<b>129,000</b>
1070	7-7834-02	450C 練習用腰掛	160,000	<b>135,000</b>
1080	7-7373-01	ブルー エクササイズボール	700	<b>580</b>
1080	7-7373-02	グリーン エクササイズボール	700	<b>580</b>
1080	7-7373-03	オレンジ エクササイズボール	700	<b>580</b>
1090	8-7153-01	ステレオフライテスト 1S0 01100	38,500	<b>41,000</b>
1110	7-8153-01	G-03 茶 スポイト薬瓶	2,100	<b>2,155</b>
1110	7-8153-02	G-03 ブルー スポイト薬瓶	2,100	<b>2,155</b>
1110	7-8153-03	G-03 透明 スポイト薬瓶	2,100	<b>2,155</b>
1110	7-8152-01	G-04 茶 スポイト薬瓶	1,250	<b>1,390</b>
1110	7-8152-02	G-04 ブルー スポイト薬瓶	1,250	<b>1,390</b>
1110	7-8152-03	G-04 透明 スポイト薬瓶	1,250	<b>1,390</b>
1110	7-8154-01	G-00 茶 薬瓶	1,100	<b>1,200</b>
1110	7-8154-02	G-00 ブルー 薬瓶	1,100	<b>1,200</b>
1110	7-8154-03	G-00 乳白 薬瓶	1,100	<b>1,200</b>
1110	7-8154-04	G-00 グリーン 薬瓶	1,100	<b>1,200</b>
1110	7-8154-05	G-00 透明 薬瓶	1,100	<b>1,200</b>
1110	7-8273-01	G-1 茶 有帽瓶	1,310	<b>1,420</b>
1110	7-8273-02	G-1 ブルー 有帽瓶	1,310	<b>1,420</b>
1110	7-8273-03	G-1 乳白 有帽瓶	1,310	<b>1,420</b>
1110	7-8273-04	G-1 グリーン 有帽瓶	1,310	<b>1,420</b>
1110	7-8273-05	G-1 透明 有帽瓶	1,310	<b>1,420</b>
1110	7-8274-01	G-2 茶 有帽瓶	1,280	<b>1,380</b>
1110	7-8274-02	G-2 ブルー 有帽瓶	1,280	<b>1,380</b>
1110	7-8274-03	G-2 乳白 有帽瓶	1,280	<b>1,380</b>
1110	7-8274-04	G-2 グリーン 有帽瓶	1,280	<b>1,380</b>
1110	7-8274-05	G-2 透明 有帽瓶	1,280	<b>1,380</b>
1110	7-8273-11	2本立てシリコンスタンド 有帽瓶	920	<b>990</b>
1118	7-4518-01	内視鏡保管庫EC-04	222,000	<b>245,000</b>
1118	7-4518-02	内視鏡保管庫EC-08	333,000	<b>367,000</b>
1118	8-5879-01	エコノミー内視鏡保管庫 ENN-04	198,000	<b>217,000</b>
1118	8-5879-02	エコノミー内視鏡保管庫 ENN-08	285,000	<b>315,000</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1118	8-5879-03	内視鏡保管庫ドライENN-04D	270,000	<b>290,000</b>
1118	8-5879-04	内視鏡保管庫ドライENN-08D	360,000	<b>390,000</b>
1118	0-204-01	ファイバースコープ格納庫GS-S殺菌灯付	315,000	<b>360,000</b>
1118	0-204-02	ファイバースコープ格納庫GS-S殺菌灯ナシ	275,000	<b>320,000</b>
1118	0-204-03	ファイバースコープ格納庫GS-W殺菌灯付	475,000	<b>498,000</b>
1118	0-204-04	ファイバースコープ格納庫GS-W殺菌灯ナシ	440,000	<b>464,000</b>
1118	0-5568-01	ファイバースコープ格納庫 DGS-SUV	341,000	<b>373,000</b>
1118	0-5568-02	ファイバースコープ格納庫 DGS-S	305,000	<b>334,000</b>
1118	0-5568-03	ファイバースコープ格納庫 DGS-WUV	507,000	<b>548,000</b>
1118	0-5568-04	ファイバースコープ格納庫 DGS-W	471,000	<b>508,000</b>
1119	0-8905-01	内視鏡キャビネット DM-FS-3	220,000	<b>230,000</b>
1119	0-8905-04	DM-FS-4 内視鏡キャビネット	290,000	<b>310,000</b>
1119	0-8905-02	内視鏡キャビネット DM-FS-6	350,000	<b>375,000</b>
1119	0-8905-03	内視鏡キャビネット DM-FS-8	455,000	<b>485,000</b>
1119	0-8906-01	内視鏡キャビネットDM-FSA-3	260,000	<b>270,000</b>
1119	0-8906-04	DM-FSA-4 内視鏡キャビネット	350,000	<b>370,000</b>
1119	0-8906-02	内視鏡キャビネットDM-FSA-6	440,000	<b>465,000</b>
1119	0-8906-03	内視鏡キャビネットDM-FSA-8	540,000	<b>570,000</b>
1119	7-7847-01	FS-1100 ファイバースコープ保管庫	218,000	<b>225,000</b>
1120	8-8863-01	内視鏡スタンド3本掛	140,000	<b>150,000</b>
1120	8-8863-02	内視鏡スタンド6本掛	220,000	<b>240,000</b>
1121	8-9559-01	2本掛け内視鏡スタンドENDS-OP	24,500	<b>27,000</b>
1121	8-3977-01	ボンベ収納ワゴン CBW	60,000	<b>66,000</b>
1121	8-3977-02	ボンベ収納ワゴン CBW-2	65,000	<b>72,000</b>
1135	7-4576-06	陰圧式体位固定マット馬蹄形7590	82,000	<b>98,000</b>
1137	7-4653-01	間接用バラマークMK-ID204023	3,000	<b>3,900</b>
1137	7-4653-02	バラマークMK-ID402023 立位	2,540	<b>3,200</b>
1137	7-4653-03	バラマークMK-ID402023 臥位	2,540	<b>3,200</b>
1137	7-4653-04	バラマークMK-ID402023 座位	2,540	<b>3,200</b>
1137	7-4653-05	マークMK-ID402023-3T RL	3,850	<b>4,800</b>
1137	7-4653-06	マークMK-ID402023-3T LR	3,850	<b>4,800</b>
1137	7-4653-07	マークMK-ID402023-3T PA	3,850	<b>4,800</b>
1137	7-4653-08	マークMK-ID402023-3T AP	3,820	<b>4,800</b>
1138	1-1349-01	耳栓 EP-509	110	<b>80</b>
1138	1-1349-11	耳栓 EP-509(100組入)	9,200	<b>7,800</b>
1141	0-9481-01	MRI用脱衣カゴ 一段用	12,800	<b>13,500</b>
1141	0-9481-02	MRI用脱衣カゴ 二段用	17,200	<b>18,000</b>
1141	0-9481-03	MRI用脱衣カゴ 二段ワゴン	42,000	<b>44,000</b>
1142	7-7975-01	MR-36 MRI用ストレッチャー	350,000	<b>238,000</b>
1143	0-9492-01	MRI室用ガードル台	36,000	<b>37,000</b>
1143	0-9483-01	MRI用静注台	40,000	<b>41,000</b>
1144	7-7928-01	Ceia PD240Ch 金属探知機	920,000	<b>850,000</b>
1159	8-2144-01	注射台 SBH-252P	16,500	<b>17,500</b>
1159	8-2144-02	注射台 SBH-252BL	16,500	<b>17,500</b>
1159	0-9964-11	注射台 V字型ソフトクッション型	13,800	<b>14,800</b>
1159	8-8970-01	V字ビーズクッション用カバーIBC-MF	1,070	<b>1,150</b>
1161	0-9187-01	注射台 BH-252	10,500	<b>11,800</b>
1162	7-7844-01	CS-1R 下肢台	28,000	<b>20,000</b>
1162	7-8412-01	JKS-1P 上肢台	38,000	<b>32,000</b>
1162	8-2145-01	上肢台 SBH-251P	17,800	<b>18,800</b>
1162	8-2145-02	上肢台 SBH-251BL	17,800	<b>18,800</b>
1163	0-9967-11	上肢台 角度調整型HVC-JT	22,000	<b>24,000</b>
1163	0-9188-01	上肢台 BH-251	14,800	<b>16,600</b>
1164	0-4586-11	上肢台 AS-1N	13,000	<b>14,000</b>
1166	8-4684-01	注射台NVS-WC	36,000	<b>37,800</b>
1166	0-2315-23	注射台 NVSS-1A	43,000	<b>45,000</b>
1166	0-2315-24	注射台 NVSS-2A	64,000	<b>67,000</b>
1167	0-2315-21	注射台 NVS-1A	32,000	<b>34,000</b>
1167	0-2315-22	注射台 NVS-2A	50,000	<b>53,000</b>
1167	0-2315-25	注射台 NVL-1A	43,500	<b>46,000</b>
1167	0-2315-26	注射台 NVL-2A	79,500	<b>83,500</b>
1167	0-2315-27	注射台 引き出しA	23,500	<b>25,000</b>
1168	7-7343-01	LU15AZ-PB21 採血チェア	52,100	<b>55,800</b>
1168	7-7343-02	LU15AZ-PB22 採血チェア	52,100	<b>55,800</b>
1168	7-7343-03	LU15AZ-PB23 採血チェア	52,100	<b>55,800</b>
1168	7-7343-04	LU15AZ-PB26 採血チェア	52,100	<b>55,800</b>
1170	8-8970-01	V字ビーズクッション用カバーIBC-MF	1,070	<b>1,150</b>
1172	0-5371-01	カラー駆血帯 レッド	810	<b>840</b>
1172	0-5371-02	カラー駆血帯 ブルー	810	<b>840</b>
1172	0-5371-03	カラー駆血帯 グリーン	810	<b>840</b>
1172	0-5371-04	カラー駆血帯 イエロー	810	<b>840</b>
1172	0-5371-05	カラー駆血帯 ブラック	810	<b>840</b>
1172	0-5371-06	カラー駆血帯 ベージュ	810	<b>840</b>
1172	0-5371-21	カラー駆血帯 オレンジ	810	<b>840</b>
1172	0-5371-22	カラー駆血帯 スカイブルー	810	<b>840</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1172	0-5371-23	カラー駆血帯 ピンク	810	<b>840</b>
1174	0-8114-01	Eliteターニケット500270レッド	3,800	<b>2,500</b>
1174	0-8114-02	Eliteターニケット500260ブルー	3,800	<b>2,500</b>
1174	8-7567-01	クイックリリース駆血帯 TOB06白	700	<b>600</b>
1174	8-7567-02	クイックリリース駆血帯 TOB08ピンク	700	<b>600</b>
1174	8-7567-03	クイックリリース駆血帯 TOB07ブルー	700	<b>600</b>
1174	8-7567-04	クイックリリース駆血帯 TOB00キリン	700	<b>600</b>
1174	8-7567-05	クイックリリース駆血帯 TOB03ゾウ	700	<b>600</b>
1181	8-4914-11	イルリガードル棒 NVR-IG	20,000	<b>22,000</b>
1186	8-5982-01	点滴スタンド LU01ZZ-GC51	50,500	<b>54,150</b>
1186	8-5982-02	点滴スタンド LU01ZZ-GC52	50,500	<b>54,150</b>
1186	8-5982-03	点滴スタンド LU01ZZ-GC53	50,500	<b>54,150</b>
1186	8-5982-04	点滴スタンド LU01ZZ-GC54	50,500	<b>54,150</b>
1186	8-5982-05	点滴スタンド LU01ZZ-GC55	50,500	<b>54,150</b>
1186	8-7079-01	点滴スタンドLU01DX-GC51	61,000	<b>65,450</b>
1186	8-7079-02	点滴スタンドLU01DX-GC52	61,000	<b>65,450</b>
1186	8-7079-03	点滴スタンドLU01DX-GC53	61,000	<b>65,450</b>
1186	8-7079-04	点滴スタンドLU01DX-GC54	61,000	<b>65,450</b>
1186	8-7079-05	点滴スタンドLU01DX-GC55	61,000	<b>65,450</b>
1187	8-1288-01	イルリガードル台BH-202Aキャスト無	10,300	<b>11,600</b>
1187	8-1288-02	イルリガードル台BH-202Aキャスト付	11,900	<b>13,400</b>
1187	8-4481-01	ガートル台GS-1	16,400	<b>18,000</b>
1190	7-3266-01	後付け点滴棒A-IV	13,500	<b>14,800</b>
1191	7-7142-11	折り畳みIVスタンド ハンドル	7,000	<b>6,500</b>
1191	7-7142-12	折り畳みIVスタンド 追加用フック	7,000	<b>6,500</b>
1193	7-3047-01	マルチフックハンガーMFH-1	4,000	<b>4,400</b>
1195	8-9295-11	電源タップホルダーOA縦	4,400	<b>4,800</b>
1195	8-9295-12	電源タップホルダーOA縦2	6,600	<b>7,200</b>
1196	7-6289-01	バスケット小 イルリガードル用バスケット	4,500	<b>2,900</b>
1196	7-6289-02	バスケット大 イルリガードル用バスケット	5,500	<b>4,500</b>
1306	7-2395-01	コンプレッサー式ネブライザーNV-7012	8,800	<b>7,900</b>
1306	8-8017-11	ネブライザーキット NE-C28-1	1,200	<b>1,400</b>
1306	8-8017-18	コンプレッサー式吸入器NE-C28-3	800	<b>940</b>
1306	8-8017-12	送気ホース NE-C28-6	1,000	<b>1,200</b>
1306	8-8017-13	エアフィルタセットNE-C28-2 5個	300	<b>350</b>
1313	0-6993-13	メッシュ式ネブライザー NE-U22-1	200	<b>240</b>
1316	0-3788-04	BM-500S エマジン小型吸引器	31,500	<b>34,000</b>
1323	8-9849-11	大型吸引器TAF-S型 TAF-S	250,000	<b>270,000</b>
1323	8-9849-12	大型吸引器TAF-W型 TAF-W	280,000	<b>300,000</b>
1345	8-6665-13	交換フィルタK5BCPBFilters2	15,500	<b>15,000</b>
1346	8-6665-13	交換フィルタK5BCPBFilters2	15,500	<b>15,000</b>
1352	7-8386-01	MI-1200 遺体冷却剤	1,800	<b>1,400</b>
1352	7-7529-01	DB-02 感染症 対策 遺体収納袋	11,500	<b>12,800</b>
1353	8-6493-01	エンゼル3点セットUPK 1000-1	5,200	<b>5,500</b>
1353	8-6493-02	エンゼル3点セットUPK 1000-2	5,200	<b>5,500</b>
1353	8-6493-03	エンゼル3点セットUPK 1000-3	5,200	<b>5,500</b>
1353	8-6493-04	エンゼル3点セットUPK 1000-4	5,200	<b>5,500</b>
1354	7-8355-01	TD-02 脱臭装置	320,000	<b>298,000</b>
1361	8-6456-01	器械戸棚KT-S-SS	150,000	<b>125,000</b>
1362	7-8038-01	CA-H600 カテーテル収納ユニット	190,000	<b>210,000</b>
1362	7-8038-02	CA-H900 カテーテル収納ユニット	260,000	<b>290,000</b>
1362	7-8037-01	CA-B600 カテーテル収納ユニット	250,000	<b>280,000</b>
1362	7-8037-02	CA-B900 カテーテル収納ユニット	280,000	<b>310,000</b>
1362	7-8036-01	CA-O900 カテーテル収納ユニット	290,000	<b>321,000</b>
1362	7-8035-01	CA-U600 カテーテル収納ユニット	79,000	<b>87,000</b>
1362	7-8035-02	CA-U900 カテーテル収納ユニット	89,000	<b>98,000</b>
1368	8-6997-01	滅菌コンテナ搬送カートSCC-8667	190,000	<b>210,000</b>
1368	8-4717-11	滅菌物搬送カート SCC-7046	125,000	<b>137,000</b>
1370	0-5118-01	卓上型高圧滅菌器 EAC-1500	255,000	<b>298,000</b>
1378	7-1330-01	滅菌バッグ用シーラーMB-5x200	25,000	<b>26,000</b>
1378	7-1330-02	滅菌バッグ用シーラーMB-5x300	37,000	<b>39,000</b>
1378	7-1330-03	滅菌バッグ用シーラーMB-5x400	48,000	<b>52,000</b>
1380	1-5285-21	スタンドシーラー NL-303PS-5	100,000	<b>105,000</b>
1380	1-5285-22	スタンドシーラー NL-453PS-5	120,000	<b>125,000</b>
1380	1-5285-23	スタンドシーラー NL-603PS-5	150,000	<b>160,000</b>
1380	1-5285-25	スタンドシーラー NL-303SW-5	130,000	<b>135,000</b>
1388	4-205-14	滅菌カード AC-03P 500枚入	4,000	<b>6,000</b>
1398	6-9603-01	液体洗淨剤(スキャット) 20X 2kg	3,300	<b>3,400</b>
1398	6-9603-02	液体洗淨剤(スキャット) 20X 5kg	7,500	<b>7,700</b>
1398	6-9603-11	液体洗淨剤 20X 20kg	29,400	<b>30,200</b>
1398	6-9603-03	液体洗淨剤スキャット20X-PF 2kg	3,700	<b>3,800</b>
1398	6-9603-04	液体洗淨剤スキャット20X-PF 5kg	8,500	<b>8,700</b>
1398	6-9603-13	液体洗淨剤 20X-PF 20kg	30,900	<b>31,700</b>
1398	6-9603-07	液体洗淨剤 50X-PU 2kg	3,900	<b>4,000</b>
1398	6-9603-08	液体洗淨剤 50X-PU 5kg	9,300	<b>9,500</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1398	6-9603-09	液体洗浄剤 20X-AB 2kg	4,200	<b>4,300</b>
1398	6-9603-10	液体洗浄剤 20X-AB 5kg	9,700	<b>9,900</b>
1398	6-9603-05	液体洗浄剤スキャット20X-N 2kg	3,900	<b>4,000</b>
1398	6-9603-06	液体洗浄剤スキャット20X-N 5kg	8,900	<b>9,100</b>
1398	6-9603-12	液体洗浄剤 20X-N 20kg	31,600	<b>32,400</b>
1402	4-097-05	ステン丸型洗浄カゴ 小	3,350	<b>3,900</b>
1402	4-097-04	ステン丸型洗浄カゴ 中	4,200	<b>4,900</b>
1402	4-097-03	ステン丸型洗浄カゴ 特中	6,800	<b>7,900</b>
1402	4-097-02	ステン丸型洗浄カゴ 大	13,000	<b>15,000</b>
1402	4-097-01	ステン丸型洗浄カゴ 特大	16,000	<b>18,400</b>
1402	4-098-05	ステン角型洗浄カゴ 小	3,400	<b>4,000</b>
1402	4-098-04	ステン角型洗浄カゴ 中	4,400	<b>5,100</b>
1402	4-098-03	ステン角型洗浄カゴ 特中	7,000	<b>8,100</b>
1402	4-098-02	ステン角型洗浄カゴ 大	14,000	<b>16,100</b>
1402	4-098-01	ステン角型洗浄カゴ 特大	17,000	<b>19,600</b>
1403	7-4430-01	洗面器小浅型	1,800	<b>1,700</b>
1403	7-4430-02	洗面器小	2,200	<b>2,100</b>
1403	7-4430-03	洗面器中	2,800	<b>2,700</b>
1403	7-4430-04	洗面器大	3,500	<b>3,400</b>
1412	5-164-01	深型長バット 28型	2,780	<b>3,060</b>
1412	5-164-02	深型長バット 30型	3,150	<b>3,470</b>
1412	5-164-03	深型長バット 33型	3,650	<b>4,020</b>
1412	5-164-04	深型長バット 36型	4,250	<b>4,680</b>
1414	8-5410-01	滅菌可能バット(深・小型) IT1813	1,550	<b>1,350</b>
1414	8-5410-02	滅菌可能バット(深・小型) ITL181	1,150	<b>980</b>
1414	8-5409-01	滅菌可能バット(深・中型) IT2015	1,670	<b>1,400</b>
1414	8-5409-02	滅菌可能バット(深・中型) MIT2015	1,950	<b>1,700</b>
1414	8-5409-03	滅菌可能バット(深・中型) ITL201	1,250	<b>1,100</b>
1414	8-5408-01	滅菌可能バット(浅・横長型)IT2715	1,240	<b>990</b>
1414	8-5408-02	滅菌可能バット(浅・横長型 MIT2715	1,250	<b>1,080</b>
1414	8-5408-03	滅菌可能バット(浅・横長型)ITL271	1,250	<b>1,100</b>
1418	7-4576-06	陰圧式体位固定マット馬蹄形7590	82,000	<b>98,000</b>
1423	8-1545-01	手術用踏み台 12cm	17,000	<b>18,000</b>
1423	8-1545-02	手術用踏み台 25cm	19,000	<b>20,000</b>
1423	8-1545-03	手術用踏み台 12cmワイドタイプ	21,000	<b>22,000</b>
1423	8-1545-04	手術用踏み台 25cmワイドタイプ	23,000	<b>24,000</b>
1424	7-3429-01	軽量踏み台AL-1	21,000	<b>22,000</b>
1424	8-1546-01	らくらく踏み台 低床12-24	24,000	<b>25,000</b>
1424	8-1546-02	らくらく踏み台 高床25-50	27,000	<b>28,000</b>
1425	7-7162-01	USA-A10 疲労軽減サージカルマット	7,000	<b>5,000</b>
1426	7-7486-01	NV-S900EF メーヨー型消毒盤台	440,000	<b>490,000</b>
1426	7-7486-02	NV-S1200EF メーヨー型消毒盤台	490,000	<b>540,000</b>
1426	8-6460-11	NVメーヨー型消毒盤台NV-S900E	450,000	<b>500,000</b>
1426	8-6460-12	NVメーヨー型消毒盤台NV-S1200E	500,000	<b>550,000</b>
1426	7-7485-01	NV-S900GF メーヨー型消毒盤台	320,000	<b>352,000</b>
1426	7-7485-02	NV-S1200GF メーヨー型消毒盤台	360,000	<b>396,000</b>
1426	8-6459-11	NVメーヨー型消毒盤台NV-S900G	330,000	<b>370,000</b>
1426	8-6459-12	NVメーヨー型消毒盤台NV-S1200G	370,000	<b>410,000</b>
1427	7-7484-01	NV-S900MF メーヨー型消毒盤台	230,000	<b>252,000</b>
1427	7-7484-02	NV-S1200MF メーヨー型消毒盤台	250,000	<b>275,000</b>
1427	7-7484-03	NV-S900M-NFメーヨー型消毒盤台	230,000	<b>252,000</b>
1427	7-7484-04	NV-S1200M-NFメーヨー型消毒盤台	250,000	<b>275,000</b>
1427	8-3963-11	NVメーヨー型消毒盤台NV-S900M	240,000	<b>265,000</b>
1427	8-3963-12	NVメーヨー型消毒盤台NV-S1200M	260,000	<b>290,000</b>
1427	8-3963-13	消毒盤台NV-S900M-N	240,000	<b>270,000</b>
1427	8-3963-14	消毒盤台NV-S1200M-N	260,000	<b>290,000</b>
1427	7-4519-01	メーヨー型消毒盤台TM-500G	250,000	<b>275,000</b>
1427	7-8392-01	HM-300M メーヨー型消毒盤台	190,000	<b>210,000</b>
1427	7-8392-02	HM-400M メーヨー型消毒盤台	200,000	<b>220,000</b>
1427	7-8392-03	HM-500M メーヨー型消毒盤台	220,000	<b>240,000</b>
1428	8-4793-01	昇降式器械台SR-300	410,000	<b>430,000</b>
1428	8-4793-02	昇降式器械台SR-310	590,000	<b>620,000</b>
1428	8-5886-01	メーヨー型消毒盤台 TM-950-3N	270,000	<b>300,000</b>
1428	8-5886-11	メーヨー型消毒盤台 交換用トレー	18,000	<b>20,000</b>
1430	8-5885-01	器械展開台 TM-1200	498,000	<b>548,000</b>
1430	8-5885-11	器械展開台 TM-1200補助天板	28,000	<b>30,000</b>
1430	8-6998-01	折りたたみ展開台TM-950-F	105,000	<b>115,000</b>
1431	8-4714-01	消毒盤台BH-475	138,000	<b>151,000</b>
1431	7-3064-01	NV大型消毒盤台NV-B800	82,000	<b>91,000</b>
1431	7-3064-02	NV大型消毒盤台NV-B1100	91,000	<b>100,000</b>
1431	7-3064-03	NV大型消毒盤台NV-B1300	99,000	<b>108,000</b>
1431	7-3064-04	NV大型消毒盤台NV-B800T	84,000	<b>93,000</b>
1431	7-3064-05	NV大型消毒盤台NV-B1100T	93,000	<b>103,000</b>
1431	7-3064-06	NV大型消毒盤台NV-B1300T	102,000	<b>113,000</b>
1432	8-1458-01	3枚用消毒盤台 BH-460A	238,000	<b>261,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1432	8-1457-01	扇型3枚用消毒盤台 BH-468	264,000	<b>290,000</b>
1432	8-1457-02	3枚用消毒盤台BH-458	118,000	<b>129,000</b>
1432	8-6503-01	オベ室用消毒盤台950KG-281	89,000	<b>98,000</b>
1432	8-6503-02	オベ室用消毒盤台950KG-282	95,000	<b>105,000</b>
1432	8-4715-01	消毒盤台BH-476	54,000	<b>59,400</b>
1434	8-4812-01	麻酔カートNC3405	138,000	<b>120,000</b>
1434	8-4812-02	麻酔カートNC3706	148,000	<b>130,000</b>
1436	7-4898-01	PCカート引き出しタイプ	89,000	<b>74,000</b>
1436	7-4896-01	PCカートキャビネットタイプ	98,000	<b>88,000</b>
1436	7-4897-01	PCカート引き出し、天板付き	79,000	<b>69,000</b>
1436	7-4895-01	PCカートシンプル	98,000	<b>69,000</b>
1436	7-4589-01	PCカート用オプション部品ハンドル	3,000	<b>2,200</b>
1436	7-4589-03	PCカート用ノートPCホルダー	8,500	<b>5,900</b>
1436	7-4589-04	PCカート用オプション部品アーム	29,000	<b>21,000</b>
1450	6-610-10	ビニールチューブホース 6×8	54	<b>70</b>
1450	6-610-11	ビニールチューブホース 6×9	84	<b>100</b>
1450	6-610-12	ビニールチューブホース 6×10	120	<b>150</b>
1450	6-610-13	ビニールチューブホース 6×12	220	<b>260</b>
1450	6-610-14	ビニールチューブホース 7×9	62	<b>77</b>
1450	6-610-15	ビニールチューブホース 7×10	90	<b>115</b>
1450	6-610-16	ビニールチューブホース 7×11	130	<b>165</b>
1450	6-610-17	ビニールチューブホース 8×10	68	<b>85</b>
1450	6-610-18	ビニールチューブホース 8×11	110	<b>130</b>
1450	6-610-19	ビニールチューブホース 8×12	150	<b>175</b>
1450	6-610-23	ビニールチューブホース 9×12	110	<b>130</b>
1450	6-610-24	ビニールチューブホース 9×13	160	<b>190</b>
1450	6-610-25	ビニールチューブホース 9×15	400	<b>460</b>
1450	6-610-26	ビニールチューブホース 10×12	80	<b>92</b>
1450	6-610-27	ビニールチューブホース 10×13	130	<b>150</b>
1450	6-610-28	ビニールチューブホース 10×14	180	<b>220</b>
1450	6-610-45	ビニールチューブホース 18×21	220	<b>270</b>
1457	7-7053-01	1入 プロシエアメイヨースタンドカバー	390	<b>270</b>
1457	7-7053-51	50入 プロシエアメイヨースタンドカバー	17,550	<b>12,300</b>
1457	7-7052-01	小ー1入 プロシエ器械台カバー	380	<b>240</b>
1457	7-7052-02	大ー1入 プロシエ器械台カバー	430	<b>290</b>
1457	7-7052-51	プロシエ器械台カバー小 滅菌済 50枚	17,000	<b>10,800</b>
1457	7-7052-52	プロシエ器械台カバー大 滅菌済 50枚	19,000	<b>12,600</b>
1458	7-3042-01	ナビロールシートホワイト	580	<b>590</b>
1460	0-9477-01	ディスボシート 10枚入 No. 800	1,300	<b>1,400</b>
1460	0-9477-02	ディスボシート 10枚入 No. 1200	2,100	<b>2,200</b>
1460	0-9477-03	ディスボシート 10枚入 No. 1500	2,600	<b>2,700</b>
1460	0-9477-10	ディスボシート 10枚入 No. 1800	3,400	<b>3,500</b>
1460	0-9477-05	ディスボシート 10枚入 No. 2000	3,800	<b>3,900</b>
1460	0-9477-06	ディスボシート 1巻 No. 1000	8,800	<b>8,900</b>
1461	7-7160-01	USA-B28X40サージカル吸水パッド	2,500	<b>1,800</b>
1461	7-7160-02	USA-B28X40PLY 吸水パッド	3,000	<b>2,200</b>
1461	7-7160-03	USA-B30X56サージカル吸水パッド	3,600	<b>2,700</b>
1461	7-7160-04	USA-B30X56PLY 吸水パッド	3,900	<b>3,000</b>
1462	8-6645-01	メディカルグリッピースト 20枚	43,800	<b>46,800</b>
1463	7-7163-01	USA-O10 疲労軽減サージカルマット	10,800	<b>8,000</b>
1463	7-7161-01	USA-XG8 疲労軽減サージカルマット	13,000	<b>10,000</b>
1484	0-9324-01	剪刀 半ギザ付 CA-49S	4,700	<b>5,200</b>
1484	0-9324-02	剪刀 半ギザ付 CA-49C	5,000	<b>5,500</b>
1492	0-9339-02	ピンセット DA-34S1	3,000	<b>3,200</b>
1492	0-9339-03	ピンセット DA-35S1	3,000	<b>3,200</b>
1492	0-9339-04	ピンセット DA-33S2	4,000	<b>4,300</b>
1492	0-9339-05	ピンセット DA-34S2	4,000	<b>4,600</b>
1492	0-9339-06	ピンセット DA-35S2	4,000	<b>4,300</b>
1492	0-9342-02	ピンセット DA-80C2	2,000	<b>2,400</b>
1492	0-9343-01	ピンセット DA-81C1	2,000	<b>2,200</b>
1492	0-9343-02	ピンセット DA-81C2	2,000	<b>2,200</b>
1494	8-4588-01	マイクロピンセット#1	5,000	<b>7,000</b>
1494	8-4588-02	マイクロピンセット#2	5,000	<b>7,000</b>
1494	8-4588-03	マイクロピンセット#3	5,000	<b>7,000</b>
1494	8-4588-04	マイクロピンセット#4	5,000	<b>7,000</b>
1494	8-4588-05	マイクロピンセット#5	5,000	<b>7,000</b>
1496	7-8189-03	NVMF62/T マイクロピンセット	41,000	<b>40,000</b>
1496	7-8189-04	NVMF63/T マイクロピンセット	41,000	<b>40,000</b>
1496	7-8190-01	NVMF58 ハンドルマイクロピンセット	34,000	<b>28,000</b>
1496	7-8190-02	NVMF59 ハンドルマイクロピンセット	35,000	<b>30,000</b>
1496	7-8190-03	NVMF60 ハンドルマイクロピンセット	36,000	<b>30,000</b>
1496	7-8190-04	NVMF61 ハンドルマイクロピンセット	37,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-01	NVBC 41/T ブルドッグクランプ	34,000	<b>28,000</b>
1500	7-8191-02	NVBC 42/T ブルドッグクランプ	36,000	<b>30,000</b>
1500	7-8191-03	NVBC 43/T ブルドッグクランプ	36,000	<b>30,000</b>



# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1500	7-8191-04	NVBC 45／T ブルドッグクランプ	38,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-05	NVBC 46／T ブルドッグクランプ	40,000	<b>34,000</b>
1500	7-8191-06	NVBC 47／T ブルドッグクランプ	40,000	<b>34,000</b>
1500	7-8191-07	NVBC 48／T ブルドッグクランプ	38,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-08	NVBC 49／T ブルドッグクランプ	38,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-09	NVBC 50／T ブルドッグクランプ	39,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-10	NVBC 51／T ブルドッグクランプ	39,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-11	NVBC 52／T ブルドッグクランプ	41,000	<b>35,000</b>
1500	7-8191-12	NVBC 53／T ブルドッグクランプ	41,000	<b>35,000</b>
1500	7-8191-13	NVBC 54／T ブルドッグクランプ	43,000	<b>37,000</b>
1500	7-8191-14	NVBC 55／T ブルドッグクランプ	43,000	<b>37,000</b>
1500	7-8191-15	NVBC 56／T ブルドッグクランプ	38,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-16	NVBC 57／T ブルドッグクランプ	38,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-17	NVBC 58／T ブルドッグクランプ	39,000	<b>32,000</b>
1500	7-8191-18	NVBC 60／T ブルドッグクランプ	41,000	<b>35,000</b>
1500	7-8191-19	NVBC 61／T ブルドッグクランプ	41,000	<b>35,000</b>
1500	7-8191-20	NVBC 62／T ブルドッグクランプ	43,000	<b>37,000</b>
1500	7-8191-21	NVBC 63／T ブルドッグクランプ	43,000	<b>37,000</b>
1500	0-9281-01	止血鉗子 AA-23S	4,000	<b>5,000</b>
1500	0-9281-02	止血鉗子 AA-23C1	4,300	<b>5,000</b>
1504	8-8125-01	タオル鉗子SPS-5006	1,800	<b>2,200</b>
1504	8-8125-02	タオル鉗子SPS-5007	1,800	<b>2,200</b>
1505	8-4606-01	神経鉤EC-02C1	7,000	<b>11,000</b>
1505	8-4606-02	神経鉤EC-02C2	7,000	<b>11,000</b>
1510	8-4595-01	骨鋭匙FA-10S1	6,000	<b>9,000</b>
1510	8-4595-02	骨鋭匙FA-10S2	6,000	<b>9,000</b>
1519	7-8188-01	NVMRF70／T リングピンセット	38,000	<b>36,000</b>
1519	7-8188-02	NVMRF71／T リングピンセット	45,000	<b>40,000</b>
1522	0-5470-03	腔鏡桜井氏(ステンレス製) S	35,600	<b>45,400</b>
1522	0-5470-04	腔鏡桜井氏(ステンレス製) M	35,600	<b>45,400</b>
1522	0-5470-01	腔鏡桜井氏(ステンレス製) L	35,600	<b>45,400</b>
1532	7-7440-11	QBRGEN メスブレード回収器	800	<b>650</b>
1534	8-9302-01	剪刀付き持針器BA-56S	20,000	<b>24,000</b>
1534	8-9302-02	剪刀付き持針器BA-57S	20,000	<b>24,000</b>
1544	0-9195-01	セーフティ・カウンタ 31142196D	6,630	<b>6,620</b>
1544	0-9196-01	セーフティ・カウンタ 31142212D	3,250	<b>3,240</b>
1544	0-9196-02	Sカウンタ滅菌31142170D 12個	3,500	<b>3,480</b>
1544	0-9196-03	Sカウンタ滅菌31142303D 12個	3,880	<b>3,840</b>
1544	0-9196-04	Sカウンタ滅菌31142204D 8個	3,380	<b>3,360</b>
1544	0-9197-01	Sカウンタ滅菌31142295D 12個	3,380	<b>3,360</b>
1544	0-9198-01	Sカウンタ滅菌31142378D 12個	4,130	<b>4,080</b>
1544	0-9198-02	Sカウンタ滅菌31142352D 8個	4,500	<b>4,480</b>
1554	7-1277-01	マルチマット ムニュCK0023BRB	8,700	<b>9,400</b>
1554	7-1277-02	マルチマット ムニュCK0023BEB	8,700	<b>9,400</b>
1554	7-1277-03	ムニュCK83848BR2AB	8,900	<b>9,600</b>
1554	7-1277-04	ムニュCK83848BE2AB	8,900	<b>9,600</b>
1557	7-8209-01	S-221IV低反発ウレタン入折畳ベッド	32,200	<b>35,300</b>
1557	7-8209-02	S227BU低反発ウレタン入折畳ベッド	32,200	<b>35,300</b>
1559	7-4063-01	折りたたみベッドMWO-1875DS青色	125,000	<b>132,000</b>
1559	7-4063-02	折りたたみベッドMWO-1875DS桃色	125,000	<b>132,000</b>
1559	7-4063-03	折りたたみベッドMWO-1875DS緑色	125,000	<b>132,000</b>
1559	7-4063-04	折りたたみベッドMWO-1875DS茶色	125,000	<b>132,000</b>
1560	8-1747-11	ベッドサイドテーブルSL-ⅢNo. 720	25,000	<b>26,000</b>
1560	8-1747-11	ベッドサイドテーブルFLL-ⅦNo. 721	28,000	<b>29,000</b>
1562	7-4638-01	テーブルSCY-2168M4C(DB)	10,000	<b>12,000</b>
1562	7-4638-02	テーブルSCY-2168M4C(N)	10,000	<b>12,000</b>
1576	7-8024-01	43040 ロータリークッション	8,800	<b>8,000</b>
1578	8-4079-04	介護リフトつるべ Y6Wセット	608,000	<b>650,000</b>
1590	0-8142-01	耐水ベッドシートKW138081 10枚	3,200	<b>2,700</b>
1592	8-3746-12	ダニ防止用カバー 敷きカバー シングル	9,500	<b>10,000</b>
1592	8-3746-13	ダニ防止用カバー 敷きシート シングル	7,800	<b>8,000</b>
1592	8-3746-15	ダニ防止用カバービローケース レギュラー	4,300	<b>5,000</b>
1594	8-8155-01	テンビュール ミレニアムネックビローXS	15,000	<b>16,000</b>
1594	8-8155-02	テンビュール ミレニアムネックビローS	16,000	<b>17,000</b>
1594	8-8155-03	テンビュール ミレニアムネックビローM	17,000	<b>18,000</b>
1594	8-8155-04	テンビュール ミレニアムネックビローL	18,000	<b>19,000</b>
1594	8-8158-01	テンビュールオリジナルネックビローJr.	9,000	<b>10,000</b>
1594	8-8158-02	テンビュール オリジナルネックビローXS	13,000	<b>14,000</b>
1594	8-8158-03	テンビュール オリジナルネックビローS	14,000	<b>15,000</b>
1594	8-8158-04	テンビュール オリジナルネックビローM	15,000	<b>16,000</b>
1594	8-8158-05	テンビュール オリジナルネックビローL	16,000	<b>17,000</b>
1594	0-9500-01	テンビュールMEDネックビロー XS	15,000	<b>17,000</b>
1594	0-9500-02	テンビュールMEDネックビロー S	16,000	<b>18,000</b>
1594	0-9500-03	テンビュールMEDネックビロー M	17,000	<b>19,000</b>
1594	0-9500-04	テンビュールMEDネックビロー L	18,000	<b>20,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1599	8-7677-13	急速冷却バッククイックフリーズ	400	<b>430</b>
1600	8-7677-11	急速冷却バック クイックフリーズRE	240	<b>270</b>
1600	8-7677-12	急速冷却バック クイックフリーズミニ	120	<b>140</b>
1601	0-1614-02	5連 ソフトクールン	1,800	<b>1,500</b>
1603	8-8621-01	クリスタルカラービロー雪だるまM ピンク	2,700	<b>3,200</b>
1603	8-8621-04	クリスタルカラービロー雪だるまMイエロー	2,700	<b>3,200</b>
1603	8-8621-02	クリスタルカラービロー雪だるまM ブルー	2,700	<b>3,140</b>
1603	0-1241-04	クリスタルアイス L 39×18×4	3,700	<b>4,200</b>
1612	0-5342-22	湯たんぽ 2000ml	1,700	<b>1,380</b>
1617	0-9497-02	マットレス 溶着タイプ 1層 幅830	98,000	<b>130,000</b>
1617	0-9497-03	マットレス 溶着タイプ 1層 幅910	103,000	<b>140,000</b>
1618	7-7404-01	スーパ一体圧分散敷ふとん	43,000	<b>38,000</b>
1623	8-8680-03	体位固定クッションSTC-40	5,800	<b>6,500</b>
1623	8-8680-13	交換用外カバー STC-40用	2,000	<b>2,400</b>
1634	0-6285-12	ビーズソフトクッション 1143-AS小	4,800	<b>5,100</b>
1634	0-6285-11	ビーズソフトクッション 1142-AS大	10,000	<b>10,800</b>
1638	7-7374-01	ラウンド エアクッション	2,500	<b>1,900</b>
1638	7-7374-02	スクエア エアクッション	2,700	<b>2,000</b>
1639	0-567-02	デラックス角座1032	4,000	<b>4,100</b>
1639	0-567-11	防水クッションカバー 1030-P	2,000	<b>2,200</b>
1650	7-7580-01	単品 舌クリーナー 白	400	<b>320</b>
1650	7-7580-51	舌クリーナー 白 徳用12本	4,300	<b>3,450</b>
1656	7-2786-01	口腔ケアウェットシート50枚MW8109	280	<b>310</b>
1656	7-2786-51	ウェットシートMW8109 50×40袋	10,200	<b>11,300</b>
1663	7-4416-01	ディスポナビキャッチNC-VPP10枚入	2,100	<b>1,800</b>
1663	7-4416-51	ディスポナビキャッチNC-VPP50枚入	9,600	<b>8,100</b>
1677	8-9386-11	車椅子 EW-20 緑チェック/ナイロン	33,000	<b>52,800</b>
1677	8-9386-12	車椅子 EW-20 紺/ビニールレザー	33,000	<b>52,800</b>
1677	8-7865-11	車椅子 EW-50GN	34,300	<b>55,000</b>
1678	8-7035-01	車椅子KC-1PU パープル	48,300	<b>82,500</b>
1678	8-7035-02	車椅子KC-1DB ネイビー	48,300	<b>82,500</b>
1678	8-7035-03	車椅子KC-1LG ライトグレー	48,300	<b>82,500</b>
1684	8-3377-01	介助車いす NR-100SB 紺	52,200	<b>66,000</b>
1695	0-9501-01	ケアクッション 標準	15,000	<b>18,000</b>
1695	0-9501-02	MEDケアクッション スーパーソフト	18,000	<b>21,000</b>
1696	7-7738-01	PC-50 車いすクッションカバー	2,800	<b>2,000</b>
1696	7-7738-02	PC-80 車いすクッションカバー	2,900	<b>2,000</b>
1705	8-9173-01	固定型歩行器HK-110	20,000	<b>22,000</b>
1705	8-9174-01	固定型歩行器HK-120	21,000	<b>23,100</b>
1706	8-2608-01	超ミニタイプ歩行器 XS-0088	8,800	<b>9,800</b>
1706	8-2608-02	超ミニタイプ歩行器 XS-128S	12,800	<b>13,800</b>
1706	8-2608-03	超ミニタイプ歩行器 XS-148E	14,800	<b>15,800</b>
1707	8-6500-21	らくらくあるくんRkun-IV点滴棒	9,500	<b>9,800</b>
1713	8-6791-11	ハッピーⅡNB 117005	36,000	<b>37,000</b>
1713	8-6791-12	ハッピーⅡNB 117006	36,000	<b>37,000</b>
1713	8-6791-13	ハッピーⅡNB 抑速ブレーキ117007	74,000	<b>75,000</b>
1713	8-6791-14	ハッピーⅡNB 抑速ブレーキ117008	74,000	<b>75,000</b>
1713	8-6792-11	ハッピーミニ 117002	34,000	<b>35,000</b>
1713	8-6792-12	ハッピーミニ 117003	34,000	<b>35,000</b>
1715	8-7034-01	シルバーカーCB-10NB ネイビー	27,000	<b>29,700</b>
1715	8-7034-02	シルバーカーCB-10BR ブラウン	27,000	<b>29,700</b>
1717	7-7243-01	OS-1 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-02	OS-2 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-03	OS-3 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-04	OS-4 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-05	OS-5 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-06	OS-6 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-07	OS-10 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-08	OS-11 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-09	OS-12 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-10	OS-13 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-11	OS-15 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1717	7-7243-12	OS-16 伸縮ステッキ	5,500	<b>6,000</b>
1718	0-9265-01	ステッキ 0401-SS8811	3,700	<b>3,800</b>
1718	0-9265-02	ステッキ 0401-SS8812	3,700	<b>3,800</b>
1718	0-9265-03	ステッキ 0401-SS8815	3,700	<b>3,800</b>
1719	0-5813-01	カラーステッキ 228 グリーン	3,500	<b>3,100</b>
1719	0-5813-02	カラーステッキ 228 パープル	3,500	<b>3,100</b>
1719	0-5813-03	カラーステッキ 228 ブラウン	3,500	<b>3,100</b>
1719	0-5813-04	カラーステッキ 228 ブラック	3,500	<b>3,100</b>
1719	0-4405-02	ステッキ 222	4,600	<b>3,800</b>
1720	0-9263-01	ステッキ 0401-SO5815	4,100	<b>4,500</b>
1720	0-9263-02	ステッキ 0401-SO5812	4,100	<b>4,500</b>
1723	8-8576-12	ロフトランドクラッチBase	980	<b>300</b>
1723	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,450	<b>1,300</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1728	8-1219-02	4点杖 PW-101-AL-BK	5,900	<b>5,200</b>
1728	8-1219-03	4点杖 PW-101-AL-BR	5,900	<b>5,200</b>
1728	8-9175-11	アルミ製4点支柱杖 AQ-30BL	4,100	<b>6,500</b>
1728	8-9175-12	アルミ製4点支柱杖AQ-30OR	4,100	<b>6,500</b>
1728	8-9175-13	アルミ製4点支柱杖AQ-30BR	4,100	<b>6,500</b>
1729	7-7602-01	Pair手が痛くならないクラッチ 2本	39,800	<b>29,800</b>
1729	7-7602-11	手が痛くならないクラッチ 交換用先端ゴム	9,800	<b>7,000</b>
1729	7-7602-12	手が痛くならないクラッチ用アームバンド	2,800	<b>2,000</b>
1731	8-8586-11	ロフトランド杖 ErgoTech	2,250	<b>1,980</b>
1731	8-8576-11	ロフトランドクラッチBase 2個	1,400	<b>1,100</b>
1731	8-8576-12	ロフトランドクラッチBase	980	<b>300</b>
1731	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,450	<b>1,300</b>
1731	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip 2個	1,400	<b>1,100</b>
1731	8-8576-12	ロフトランドクラッチBase	980	<b>300</b>
1731	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,450	<b>1,300</b>
1732	0-6617-41	松葉杖 HC2080T	3,680	<b>3,900</b>
1732	0-6617-42	松葉杖 HC2081T	3,780	<b>4,000</b>
1732	0-6617-43	松葉杖 HC2082T	3,990	<b>4,300</b>
1734	7-7587-01	HE5600-BL 松葉杖クッション	1,350	<b>1,100</b>
1735	7-3566-01	折りたたみ介護医療テーブル1人掛け用BW	102,000	<b>111,000</b>
1735	7-3566-02	折りたたみ介護医療テーブル1人掛け用MW	102,000	<b>111,000</b>
1735	7-3566-03	折りたたみ介護医療テーブル4人掛け用BW	129,000	<b>141,000</b>
1735	7-3566-04	折りたたみ介護医療テーブル4人掛け用MW	129,000	<b>141,000</b>
1735	7-3566-05	折りたたみ介護医療テーブル6人掛け用BW	188,000	<b>199,000</b>
1735	7-3566-06	折りたたみ介護医療テーブル6人掛け用MW	188,000	<b>199,000</b>
1742	0-8141-01	デスポエブロンBKW100660 50枚	6,300	<b>5,000</b>
1748	7-7611-01	赤 シリコンカップホルダー T/CH-1	1,400	<b>1,200</b>
1748	7-7611-02	青 シリコンカップホルダー T/CH-2	1,400	<b>1,200</b>
1749	7-3787-01	マウスピースカップピンク	780	<b>680</b>
1749	7-3787-02	マウスピースカップブルー	780	<b>680</b>
1772	0-8110-02	ベッドパン 差込式 H103-10	1,100	<b>800</b>
1772	7-4433-01	ステンレス便器本体	7,000	<b>6,500</b>
1772	7-4433-11	ステンレス便器フタ	1,500	<b>1,300</b>
1776	0-9941-11	尿器掛縦型用カバー(共通)	980	<b>1,030</b>
1776	0-361-09	尿器掛 角型 コーティング製	1,400	<b>1,700</b>
1776	0-361-10	尿器掛 丸型 ステンレス製	2,100	<b>2,500</b>
1776	0-361-11	尿器掛 メッシュ型	2,700	<b>3,200</b>
1776	0-361-13	尿器掛 両口型	1,600	<b>1,900</b>
1777	0-7872-02	便尿器殺菌線保温庫 棚板仕様	482,000	<b>504,000</b>
1777	0-7872-11	便尿器殺菌線保温庫 棚板別売	8,000	<b>9,600</b>
1806	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	5,500	<b>6,300</b>
1806	0-1643-11	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	5,500	<b>6,300</b>
1810	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	5,500	<b>6,300</b>
1820	7-7461-02	シャワータオルキナリコットンタオル 2枚	5,500	<b>4,800</b>
1820	0-3919-12	タオル ブルー 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
1820	0-3919-13	タオル ディープピンク 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
1820	0-3919-14	タオル イエロー 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
1820	0-3919-15	タオル ライトグリーン 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
1827	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	135	<b>142</b>
1829	7-6287-01	EC125T プロシエア耳カバー 百枚	1,100	<b>980</b>
1844	0-7264-01	リクライニングシャワーキャリー ALIV	350,000	<b>368,000</b>
1848	0-7266-01	バスチェアー P	7,800	<b>8,500</b>
1848	0-7267-01	バスチェアー P(吸盤セット)	8,800	<b>9,500</b>
1850	7-7622-01	HB7056-BL-AS浴室用回転チェア	29,000	<b>26,000</b>
1860	7-7577-01	HA-13 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1860	7-7577-02	HA-15 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1860	7-7577-03	FA-12 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1860	7-7577-04	FA-14 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1860	7-7577-05	FA-16 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1860	7-7577-06	HL-13 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1860	7-7577-07	HL-15 防水プロテクター	5,800	<b>4,800</b>
1861	7-4362-01	ロングハンドルスポンジ	700	<b>800</b>
1861	7-4361-01	孫の手ブラシ	2,500	<b>2,800</b>
1883	7-7610-01	赤(中) 滑り止め卓上マット 35-1	3,700	<b>3,200</b>
1883	7-7610-02	青(中) 滑り止め卓上マット 35-2	3,700	<b>3,200</b>
1883	7-7610-03	黄(中) 滑り止め卓上マット 35-3	3,700	<b>3,200</b>
1883	7-7610-04	赤(大) 滑り止め卓上マット 45-1	5,800	<b>4,900</b>
1883	7-7610-05	青(大) 滑り止め卓上マット 45-2	5,800	<b>4,900</b>
1883	7-7610-06	黄(大) 滑り止め卓上マット 45-3	5,800	<b>4,900</b>
1884	7-7612-01	ボトル用・赤 瓶オープナー T/B-1	670	<b>550</b>
1884	7-7612-02	ボトル用・青 瓶オープナー T/B-2	670	<b>550</b>
1884	7-7612-03	ボトル用・黄 瓶オープナー T/B-3	670	<b>550</b>
1884	7-7612-04	ジャー用・赤 瓶オープナー T/J-1	1,000	<b>800</b>
1884	7-7612-05	ジャー用・青 瓶オープナー T/J-2	1,000	<b>800</b>
1884	7-7612-06	ジャー用・黄 瓶オープナー T/J-3	1,000	<b>800</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1890	7-3551-01	電動楽らくムーブサイクルAFB3016	12,800	<b>14,800</b>
1920	8-6814-01	カーディガンC-04 サックス S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6814-02	カーディガンC-04 サックス M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6814-03	カーディガンC-04 サックス L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6814-04	カーディガンC-04 サックス LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6814-05	カーディガンC-04 サックス 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6815-01	カーディガンC-04 ピンク S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6815-02	カーディガンC-04 ピンク M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6815-03	カーディガンC-04 ピンク L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6815-04	カーディガンC-04 ピンク LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6815-05	カーディガンC-04 ピンク 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6816-01	カーディガンC-04 グレー S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6816-02	カーディガンC-04 グレー M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6816-03	カーディガンC-04 グレー L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6816-04	カーディガンC-04 グレー LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6816-05	カーディガンC-04 グレー 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6817-01	カーディガンC-04 ネイビー S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6817-02	カーディガンC-04 ネイビー M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6817-03	カーディガンC-04 ネイビー L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6817-04	カーディガンC-04 ネイビー LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6817-05	カーディガンC-04 ネイビー 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6818-01	カーディガンC-04 サックスx白 S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6818-02	カーディガンC-04 サックスx白 M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6818-03	カーディガンC-04 サックスx白 L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6818-04	カーディガンC-04 サックスx白 LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6818-05	カーディガンC-04 サックスx白 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6819-01	カーディガンC-04 桃x白 S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6819-02	カーディガンC-04 桃x白 M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6819-03	カーディガンC-04 桃x白 L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6819-04	カーディガンC-04 桃x白 LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6819-05	カーディガンC-04 桃x白 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6820-01	カーディガンC-04 灰x白 S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6820-02	カーディガンC-04 灰x白 M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6820-03	カーディガンC-04 灰x白 L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6820-04	カーディガンC-04 灰x白 LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6820-05	カーディガンC-04 灰x白 3L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6821-01	カーディガンC-04 紺x白 S	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6821-02	カーディガンC-04 紺x白 M	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6821-03	カーディガンC-04 紺x白 L	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6821-04	カーディガンC-04 紺x白 LL	3,000	<b>3,100</b>
1920	8-6821-05	カーディガンC-04 紺x白 3L	3,000	<b>3,100</b>
1921	8-3580-01	カーディガン D-1001 S サックス	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3580-02	カーディガン D-1001 M サックス	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3580-03	カーディガン D-1001 L サックス	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3580-04	カーディガン D-1001 LLサックス	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3580-05	カーディガン D-1001 3Lサックス	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-3581-01	カーディガン D-1001 S ピンク	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3581-02	カーディガン D-1001 M ピンク	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3581-03	カーディガン D-1001 L ピンク	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3581-04	カーディガン D-1001 LL ピンク	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3581-05	カーディガン D-1001 3L ピンク	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-3582-01	カーディガン D-1001 S グレー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3582-02	カーディガン D-1001 M グレー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3582-03	カーディガン D-1001 L グレー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3582-04	カーディガン D-1001 LL グレー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3582-05	カーディガン D-1001 3L グレー	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-3583-01	カーディガン D-1001 S ネイビー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3583-02	カーディガン D-1001 M ネイビー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3583-03	カーディガン D-1001 L ネイビー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3583-04	カーディガン D-1001 LLネイビー	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3583-05	カーディガン D-1001 3Lネイビー	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-3584-01	カーディガン D-1001 S パープル	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3584-02	カーディガン D-1001 M パープル	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3584-03	カーディガン D-1001 L パープル	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3584-04	カーディガン D-1001 LLパープル	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3584-05	カーディガン D-1001 3Lパープル	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-3585-01	カーディガン D-1001 S ベージュ	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3585-02	カーディガン D-1001 M ベージュ	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3585-03	カーディガン D-1001 L ベージュ	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3585-04	カーディガン D-1001 LLベージュ	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-3585-05	カーディガン D-1001 3Lベージュ	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-6739-01	長袖カーディガンD1001 桃S	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6739-02	長袖カーディガンD1001 桃M	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6739-03	長袖カーディガンD1001 桃L	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6739-04	長袖カーディガンD1001 桃LL	5,250	<b>5,350</b>

# ■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1921	8-6739-05	長袖カーディガンD1001 桃3L	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-6740-01	長袖カーディガンD1001 イエローS	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6740-02	長袖カーディガンD1001 イエローM	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6740-03	長袖カーディガンD1001 イエローL	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6740-04	長袖カーディガンD1001 イエローLL	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6740-05	長袖カーディガンD1001 イエロー3L	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-6741-01	長袖カーディガンD1001 キャメルS	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6741-02	長袖カーディガンD1001 キャメルM	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6741-03	長袖カーディガンD1001 キャメルL	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6741-04	長袖カーディガンD1001 キャメルLL	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6741-05	長袖カーディガンD1001 キャメル3L	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-6742-01	長袖カーディガンD1001 濃紺S	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6742-02	長袖カーディガンD1001 濃紺M	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6742-03	長袖カーディガンD1001 濃紺L	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6742-04	長袖カーディガンD1001 濃紺LL	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6742-05	長袖カーディガンD1001 濃紺3L	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-6743-01	長袖カーディガンD1001 李灰S	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6743-02	長袖カーディガンD1001 李灰M	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6743-03	長袖カーディガンD1001 李灰L	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6743-04	長袖カーディガンD1001 李灰LL	5,250	<b>5,350</b>
1921	8-6743-05	長袖カーディガンD1001 李灰3L	5,950	<b>6,000</b>
1921	8-1115-01	カーディガン D-1002 S グレー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1115-02	カーディガン D-1002 M グレー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1115-03	カーディガン D-1002 L グレー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1115-04	カーディガン D-1002 LL グレー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1116-01	カーディガン D-1002 S ネイビー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1116-02	カーディガン D-1002 M ネイビー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1116-03	カーディガン D-1002 L ネイビー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1116-04	カーディガン D-1002 LLネイビー	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1117-01	カーディガン D-1002 S 濃紺	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1117-02	カーディガン D-1002 M 濃紺	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1117-03	カーディガン D-1002 L 濃紺	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1117-04	カーディガン D-1002 LL 濃紺	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1118-01	カーディガン D-1002 S サックス	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1118-02	カーディガン D-1002 M サックス	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1118-03	カーディガン D-1002 L サックス	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1118-04	カーディガン D-1002 LLサックス	6,000	<b>6,100</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1921	8-1119-01	カーディガン D-1002 S ピンク	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1119-02	カーディガン D-1002 M ピンク	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1119-03	カーディガン D-1002 L ピンク	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1119-04	カーディガン D-1002 LL ピンク	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1120-01	カーディガン D-1002 S パープル	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1120-02	カーディガン D-1002 M パープル	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1120-03	カーディガン D-1002 L パープル	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-1120-04	カーディガン D-1002 LLパープル	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6835-01	ロングカーディガンD-1002李灰 S	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6835-02	ロングカーディガンD-1002李灰 M	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6835-03	ロングカーディガンD-1002李灰 L	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6835-04	ロングカーディガンD-1002李灰 LL	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6836-01	ロングカーディガンD-1002桃 S	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6836-02	ロングカーディガンD-1002桃 M	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6836-03	ロングカーディガンD-1002桃 L	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6836-04	ロングカーディガンD-1002桃 LL	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6837-01	ロングカーディガンD-1002緑S	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6837-02	ロングカーディガンD-1002緑M	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6837-03	ロングカーディガンD-1002緑L	6,000	<b>6,100</b>
1921	8-6837-04	ロングカーディガンD-1002緑LL	6,000	<b>6,100</b>
1940	8-9253-01	上履きソックスネイビー-S	1,100	<b>1,200</b>
1943	8-4162-01	ナースウオッチEW838	3,600	<b>3,300</b>
1949	7-7385-01	レッド ナビマルチはさみ	700	<b>560</b>
1949	7-7385-02	ブルー ナビマルチはさみ	700	<b>560</b>
1949	7-7385-03	ブラック ナビマルチはさみ	700	<b>560</b>
1951	0-5010-01	ハサミ NS-140N-B ブルー	2,625	<b>2,630</b>
1951	0-5010-02	ハサミ NS-140N-P ピンク	2,625	<b>2,630</b>
1952	7-7996-01	A7ブルー にじまない破れにくいメモ	700	<b>480</b>
1952	8-3552-11	キャップレス9 ホワイト	1,300	<b>1,400</b>
1952	8-3552-12	キャップレス9 ブルー	1,300	<b>1,400</b>
1952	8-3552-13	キャップレス9 ピンク	1,300	<b>1,400</b>
1952	8-3552-14	キャップレス9 オレンジ	1,300	<b>1,400</b>
1958	0-7218-47	オイル オレンジグレープフルーツ10ml	1,200	<b>1,500</b>
1958	0-7218-51	オイル ミントユーカリ 10ml	1,200	<b>1,500</b>
1958	0-7218-49	オイル シトラスライム 10ml	1,200	<b>1,500</b>
1958	0-7218-53	オイル ラベンダーティートリー 10ml	1,600	<b>1,800</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価 格 改 定 表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

# ■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	6-8672-12	ビベットチップ1045ー965 576入	6,300	<b>6,500</b>
3	2-7571-21	食品微生物検査キットDDSリキッドⅢ	919,000	<b>960,000</b>
3	2-7557-03	滅菌済フィルタHAWG047S6 六百枚	70,700	<b>73,900</b>
3	2-7522-01	アンプル培地 MHA000P2E 50枚	14,600	<b>15,300</b>
3	2-7522-02	アンプル培地 MHA000P2T 50枚	14,500	<b>15,200</b>
3	2-7522-05	アンプル培地PD20047S0 150個	13,700	<b>14,300</b>
6	2-6003-01	DOXセル用スタンド DS30	10,000	<b>11,000</b>
18	2-2219-01	コンタクトスライドTC	6,500	<b>6,800</b>
18	2-2219-02	コンタクトスライドTCーγ	8,000	<b>8,360</b>
18	2-2219-03	コンタクトスライドDEーγ	8,900	<b>9,310</b>
18	2-2219-04	コンタクトスライドYM	7,700	<b>8,050</b>
18	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	7,950	<b>8,310</b>
18	2-2219-06	コンタクトスライドSDXーγ	7,700	<b>8,050</b>
18	2-2219-07	コンタクトスライドC	7,700	<b>8,050</b>
18	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	33,800	<b>35,400</b>
19	2-4222-01	エアサンブラー1.09227.0001	520,000	<b>543,000</b>
19	2-4222-02	エアサンブラー1.09191.0001	1,050,000	<b>1,100,000</b>
20	2-2798-01	エアサンブラーRCSハイフロータッチ	843,000	<b>881,000</b>
20	2-2798-12	エアサンブラー専用培地TSM	30,600	<b>32,000</b>
20	2-2798-14	エアサンブラー専用培地SDX	30,600	<b>32,000</b>
20	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	30,600	<b>32,000</b>
20	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	30,600	<b>32,000</b>
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	17,000	<b>17,700</b>
21	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタプレート 100錠	6,940	<b>7,260</b>
21	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	14,700	<b>15,400</b>
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	14,900	<b>15,600</b>
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイヨン 5459	11,800	<b>12,300</b>
21	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	17,500	<b>18,200</b>
21	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	11,200	<b>11,700</b>
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイヨン 5454	15,700	<b>16,400</b>
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイヨン 7661	12,500	<b>13,100</b>
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620ー	57,400	<b>60,000</b>
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426ー1	40,600	<b>42,400</b>
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	59,600	<b>62,300</b>
21	6-8814-68	粉末培地 コバクシインドール試薬	7,130	<b>7,450</b>
21	6-8814-81	粉末培地 1.01295.0001	12,000	<b>12,500</b>
21	6-8814-49	粉末培地 1.01298.0001	8,800	<b>9,200</b>
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	22,300	<b>23,300</b>
21	6-8814-17	粉末培地ノボビオシン加mEC 14582	15,100	<b>16,000</b>
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	19,800	<b>20,700</b>
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	59,600	<b>62,200</b>
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	11,200	<b>11,700</b>
21	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	13,200	<b>13,800</b>
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	10,600	<b>11,100</b>
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイヨン基礎	12,400	<b>12,900</b>
21	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	11,400	<b>11,900</b>
21	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイヨン 10153	15,800	<b>16,500</b>
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤 250錠	23,400	<b>24,500</b>
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	24,100	<b>25,200</b>
21	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	9,930	<b>10,400</b>
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	20,500	<b>21,400</b>
21	6-8814-73	粉末培地 Mブイヨン	36,300	<b>37,900</b>
21	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイヨン	22,500	<b>23,600</b>
21	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイヨン選択剤	29,400	<b>30,700</b>
21	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	24,700	<b>25,800</b>
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	16,900	<b>17,600</b>
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	26,300	<b>27,500</b>
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	17,100	<b>17,800</b>
21	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	12,400	<b>12,900</b>
21	6-8814-09	チオグリコレイトブイヨン108190	15,700	<b>16,400</b>
21	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	18,800	<b>19,700</b>
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	23,100	<b>24,200</b>
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	25,700	<b>26,900</b>
21	6-8814-83	粉末培地 CGYブイヨン基礎培地	18,200	<b>19,100</b>
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュージョンブイヨン	28,300	<b>29,600</b>
21	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイヨン10549	20,700	<b>21,600</b>
21	6-8814-71	粉末培地フレーザーリステリア増菌ブイヨン	20,400	<b>21,300</b>
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイヨン	15,900	<b>16,600</b>
21	6-8814-94	粉末培地 11781	12,200	<b>12,700</b>
21	6-8814-55	粉末培地 バルカム・リステリア選択基礎	21,500	<b>22,400</b>
21	6-8814-86	粉末培地 12122	13,000	<b>13,600</b>
21	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	36,900	<b>38,500</b>
21	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	46,200	<b>48,300</b>
21	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	31,300	<b>32,700</b>
21	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	32,400	<b>33,800</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
21	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	28,500	<b>29,800</b>
21	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	20,500	<b>21,400</b>
21	61-0206-52	1.05164.0100 垂テルル酸カリ	56,900	<b>59,400</b>
21	61-0196-51	1.05287.0500 XLD 寒天培	20,200	<b>21,100</b>
21	61-0197-96	1.05712.0500 MRーVP	55,200	<b>57,700</b>
21	61-0194-44	1.05394.0500 モーゼルブイヨ	16,000	<b>16,700</b>
21	61-0193-54	1.10275.0500 VRBD (V	13,800	<b>14,500</b>
21	61-0200-36	1.05450.0500 普通寒天培地	27,700	<b>29,000</b>
23	3-3620-01	顆粒培地1.02449.0060	67,000	<b>70,000</b>
23	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	8,900	<b>9,310</b>
23	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	8,900	<b>9,310</b>
23	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	36,500	<b>38,100</b>
23	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	25,500	<b>26,600</b>
23	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	22,600	<b>23,700</b>
26	6-8814-03	培地添加剤3785ー0050	4,370	<b>4,570</b>
35	2-5852-01	シングルパス カンピロバクター	24,600	<b>25,700</b>
35	2-5852-02	シングルパス E.coli Oー157	24,600	<b>25,700</b>
35	2-5852-03	シングルパス サルモネラ	25,700	<b>26,900</b>
35	2-5852-11	シングルパス L.Mono	29,800	<b>31,200</b>
37	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	6,000	<b>6,270</b>
37	3-3482-01	E.coli1.13303.0001	21,400	<b>22,300</b>
39	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	17,900	<b>18,400</b>
43	2-4219-01	バッグホモジナイザーBHーW	280,000	<b>315,000</b>
48	2-5312-01	ソコレックスSH 連続式分注器0.5ML	20,100	<b>21,000</b>
48	2-5312-02	ソコレックスSH 連続式分注器1ML	20,100	<b>21,000</b>
48	2-5312-03	ソコレックスSH 連続式分注器2ML	20,100	<b>21,000</b>
48	2-5312-05	ソコレックスSH 連続式分注器10ML	28,700	<b>29,000</b>
48	2-5312-06	ソコレックスSH 連続式分注器20ML	34,300	<b>38,000</b>
48	2-5312-07	ソコレックスSH 163SH0501	20,100	<b>21,000</b>
48	2-5312-08	ソコレックスSH 163SH0502	20,100	<b>21,000</b>
48	2-5312-10	ソコレックスSH 163SH0510	28,700	<b>29,000</b>
48	2-5312-11	ソコレックスSH 174SH0501	32,700	<b>34,000</b>
48	2-5312-12	ソコレックスSH 174SH0502	32,700	<b>34,000</b>
48	2-5312-13	ソコレックスSH 174SH0505	34,900	<b>37,000</b>
48	2-5312-14	ソコレックスSH 174SH0510	40,300	<b>42,000</b>
48	1-6726-01	ソコレックスSH用バレル0.5ml 6入	13,100	<b>14,000</b>
48	1-6726-02	ソコレックスSH用バレル 1ml 6入	13,100	<b>14,000</b>
48	1-6726-03	ソコレックスSH用バレル 2ml 6入	13,700	<b>14,000</b>
48	1-6726-04	ソコレックスSH用バレル 5ml 6入	14,700	<b>16,000</b>
48	1-6726-05	ソコレックスSH用バレル 10ml 6入	16,400	<b>18,000</b>
48	1-6726-06	ソコレックスSH用バレル 20ml 3入	8,700	<b>10,000</b>
49	2-3555-01	培地分注器 MDSー100SA	135,000	<b>145,000</b>
50	2-5386-01	EMサイクルディスペンサー0.2〜1ML	64,200	<b>58,000</b>
52	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,800	<b>4,000</b>
52	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,900	<b>5,200</b>
52	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	8,200	<b>9,200</b>
53	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	79,800	<b>83,400</b>
61	2-2671-01	恒温水槽Tー105	246,000	<b>250,000</b>
61	2-2671-02	恒温水槽Tー105Be	310,000	<b>325,000</b>
64	2-7940-31	ウォーターバススターラーWBSー80M	59,800	<b>61,000</b>
66	2-4221-01	コロニー撮影キットKCSー1	39,000	<b>41,000</b>
66	2-5046-15	コロニーカウンター ライト台 R2D2	32,000	<b>35,000</b>
68	1-5479-01	ハンディーUVランプ LUVー4	19,900	<b>20,200</b>
68	1-5479-02	ハンディーUVランプ LUVー6	23,000	<b>26,700</b>
68	1-5479-03	ハンディーUVランプ LUVー16	37,000	<b>37,600</b>
68	1-5479-04	ハンディーUVランプ SUVー4	22,500	<b>24,500</b>
68	1-5479-05	ハンディーUVランプ SUVー6	33,500	<b>33,900</b>
68	1-5479-06	ハンディーUVランプ SUVー16	42,000	<b>42,600</b>
68	1-5479-07	ハンディーUVランプ SLUVー4	29,500	<b>29,800</b>
68	1-5479-08	ハンディーUVランプ SLUVー6	41,500	<b>42,000</b>
68	1-5479-09	ハンディーUVランプ SLUVー8	50,500	<b>51,000</b>
68	1-5479-20	ハンディーUVランプ用アクセサリ 暗箱	23,600	<b>26,400</b>
68	1-5479-21	ハンディーUVランプ用ランプスタンド	7,500	<b>8,000</b>
68	1-5479-22	UVランプビューイングキャビネット	124,000	<b>128,500</b>
69	1-762-01	コロニーカウンターベン3133	7,190	<b>7,800</b>
69	1-762-11	コロニーカウンター交換用ベン3135	1,440	<b>1,700</b>
74	2-8059-01	サイエンスオートクレーブNCCー1701	191,000	<b>221,000</b>
76	2-4129-01	オートクレーブバッグVOG1550 百枚	6,000	<b>6,600</b>
76	2-4129-02	オートクレーブバッグVOG1960 百枚	7,500	<b>8,250</b>
76	2-4129-03	オートクレーブバッグVOG2260 百枚	8,000	<b>8,800</b>
76	1-1597-01	ビオラモACバッグVOB5575 100枚入	10,000	<b>11,000</b>
76	1-1597-02	ビオラモACバッグVOB6080 100枚入	12,000	<b>13,200</b>
80	1-8999-11	300用棚板セット TAS300	3,800	<b>4,000</b>
80	1-8999-12	450用棚板セット TAS450	4,900	<b>5,200</b>
80	1-8999-13	600用棚板セット TAS600	8,200	<b>9,200</b>

# ■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
80	4-197-02	滅菌缶 MK-6カゴ	8,800	<b>9,500</b>
83	6-279-03	ホールビペットスーパーグレード0.5ml	900	<b>940</b>
83	6-279-04	ホールビペット スーパーグレード1ml	550	<b>580</b>
83	6-279-05	ホールビペット スーパーグレード2ml	550	<b>580</b>
83	6-279-06	ホールビペットスーパーグレード2.5ml	600	<b>630</b>
83	6-279-07	ホールビペット スーパーグレード3ml	600	<b>630</b>
83	6-279-08	ホールビペット スーパーグレード4ml	600	<b>630</b>
83	6-279-09	ホールビペット スーパーグレード5ml	650	<b>680</b>
83	6-279-10	ホールビペット スーパーグレード6ml	850	<b>890</b>
83	6-279-11	ホールビペット スーパーグレード7ml	850	<b>890</b>
83	6-279-12	ホールビペット スーパーグレード8ml	850	<b>890</b>
83	6-279-13	ホールビペット スーパーグレード9ml	850	<b>890</b>
83	6-279-14	ホールビペット スーパーグレード10ml	850	<b>890</b>
83	6-279-15	ホールビペット スーパーグレード15ml	1,000	<b>1,040</b>
83	6-279-16	ホールビペット スーパーグレード20ml	1,100	<b>1,160</b>
83	6-279-17	ホールビペット スーパーグレード25ml	1,250	<b>1,320</b>
83	6-279-18	ホールビペット スーパーグレード30ml	1,450	<b>1,520</b>
83	6-279-20	ホールビペット スーパーグレード50ml	1,950	<b>2,060</b>
83	6-279-22	ホールビペットスーパーグレード200ml	5,850	<b>5,900</b>
83	1-8651-03	ホールビペット カスタムA 0.5mL	750	<b>790</b>
83	1-8651-04	ホールビペット カスタムA 1mL	450	<b>480</b>
83	1-8651-05	ホールビペット カスタムA 2mL	450	<b>480</b>
83	1-8651-09	ホールビペット カスタムA 5mL	550	<b>580</b>
83	1-8651-14	ホールビペット カスタムA 10mL	700	<b>740</b>
83	1-8651-16	ホールビペット カスタムA 20mL	900	<b>960</b>
83	1-8651-17	ホールビペット カスタムA 25mL	1,000	<b>1,060</b>
83	1-8651-20	ホールビペット カスタムA 50mL	1,650	<b>1,740</b>
84	6-277-07	メスピペット先端目盛 2ml	550	<b>570</b>
84	6-277-09	メスピペット先端目盛 5ml	700	<b>730</b>
84	6-277-10	メスピペット先端目盛 10ml	850	<b>880</b>
84	1-8615-07	メスピペット先端 カスタムA 2	450	<b>470</b>
84	1-8615-09	メスピペット先端 カスタムA 5	550	<b>580</b>
84	1-8615-10	メスピペット先端 カスタムA 10	700	<b>730</b>
85	2-5237-03	VBペットⅡ 紙ブラ包装5mL 200本	5,700	<b>6,270</b>
85	2-5237-04	VBペットⅡ 紙ブラ包装10mL 200本	6,100	<b>6,710</b>
85	2-5237-05	VBペットⅡ 紙ブラ包装25mL 200本	11,000	<b>12,100</b>
85	2-5237-06	ビオラモペットⅡ紙 ブラ50mL 百本	10,000	<b>11,000</b>
85	2-5238-03	ビオラモペットⅡブラ 5mL 200本	6,600	<b>7,260</b>
85	2-5238-04	ビオラモペットⅡブラ10mL 200本	7,300	<b>8,030</b>
85	2-5238-05	ビオラモペットⅡブラ25mL 200本	13,200	<b>14,520</b>
85	2-5238-06	ビオラモペットⅡブラ 50mL 百本	12,000	<b>13,200</b>
87	1-9924-02	壁掛けホルダー 9905600	6,020	<b>4,000</b>
89	3-5323-11	マイクロビペットスタンド NJ2	6,700	<b>7,500</b>
89	3-5322-01	マイクロビペットスタンドJGN2 6本掛	10,400	<b>11,500</b>
89	2-7583-01	マイクロビペット置き NM-P01	1,600	<b>1,700</b>
90	6-8672-12	ビペットチップ1045-965 576入	6,300	<b>6,500</b>
90	3-1464-01	ビペットラックSPR-3	9,200	<b>9,900</b>
90	3-1464-02	ビペットラックSPR-6	12,500	<b>13,500</b>
90	3-5660-01	ビペット掛ハーフ ウェーブ型ミニ	1,900	<b>2,000</b>
90	3-203-01	ビペット掛 ウェーブ型	2,800	<b>3,000</b>
91	2-7166-20	遠心機アクセサリ A1500-04	18,000	<b>47,600</b>
92	1-4659-01	ディスポカップブロー成形 100ml一個	15	<b>16</b>
92	1-4659-02	ディスポカップブロー成形 150ml一個	19	<b>21</b>
92	1-4659-03	ディスポカップブロー成形 200ml一個	29	<b>32</b>
92	1-4659-04	ディスポカップブロー成形 300ml一個	38	<b>39</b>
92	1-4659-05	ディスポカップブロー成形 500ml一個	45	<b>49</b>
92	1-4659-06	ディスポカップブロー成形1000ml一個	78	<b>86</b>
92	1-4659-07	ディスポカップブロー成形2000ml一個	170	<b>183</b>
92	1-4659-11	ディスポカップブロー成形100ml 千個	11,700	<b>12,800</b>
92	1-4659-12	ディスポカップブロー成形150ml 千個	15,800	<b>17,200</b>
92	1-4659-13	ディスポカップブロー成形200ml 千個	23,300	<b>25,300</b>
92	1-4659-14	ディスポカップブロー成形300mlケース	16,000	<b>16,500</b>
92	1-4659-15	ディスポカップブロー成形500mlケース	9,700	<b>10,500</b>
92	1-4659-16	ディスポカップブロー成形 1000ml箱	6,800	<b>7,500</b>
92	1-4659-17	ディスポカップブロー成形 2000ml箱	15,700	<b>17,000</b>
94	1-1412-01	三角フラスコ 1460	280	<b>290</b>
94	1-1412-02	三角フラスコ 1461	360	<b>370</b>
94	1-1412-03	三角フラスコ 1462	410	<b>420</b>
94	1-1412-04	三角フラスコ 1463	670	<b>690</b>
94	1-1412-05	三角フラスコ 1464	1,130	<b>1,150</b>
94	1-1412-06	三角フラスコ 1465	1,800	<b>1,850</b>
95	4-5031-01	共通摺合わせ広口試薬瓶白色30ml	2,400	<b>2,600</b>
95	4-5031-02	共通摺合わせ広口試薬瓶白色60ml	1,900	<b>2,100</b>
95	4-5031-03	共通摺合わせ広口試薬瓶白色120ml	2,300	<b>2,500</b>
95	4-5031-04	共通摺合わせ広口試薬瓶白色250ml	3,100	<b>3,350</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
95	4-5031-06	共通摺合わせ広口試薬瓶白色1000ml	7,800	<b>8,450</b>
95	4-5032-01	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色30ml	2,500	<b>2,550</b>
95	4-5032-03	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色120ml	3,800	<b>4,100</b>
95	4-5032-05	共通摺合わせ広口試薬瓶茶褐色500ml	6,000	<b>6,500</b>
96	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,150	<b>1,300</b>
96	1-4613-01	ハンドラップ 500	1,300	<b>1,450</b>
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	760	<b>880</b>
96	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	840	<b>960</b>
96	1-4730-01	ハンドラップ PH-200	1,290	<b>1,450</b>
96	1-4730-02	ハンドラップ PH-500	1,420	<b>1,580</b>
96	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	760	<b>880</b>
96	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	840	<b>960</b>
97	3-5289-01	洗浄瓶ラック100ml用ラック	3,700	<b>4,000</b>
97	3-5289-02	洗浄瓶ラック250ml用ラック	3,900	<b>4,250</b>
97	3-5289-03	洗浄瓶ラック500ml用ラック	4,200	<b>4,600</b>
104	2-7557-01	滅菌済フィルタGSWG047S6 六百枚	85,600	<b>89,500</b>
104	2-7557-02	滅菌済フィルタHABG047S6 六百枚	70,700	<b>73,900</b>
104	2-7557-03	滅菌済フィルタHAWG047S6 六百枚	70,700	<b>73,900</b>
104	2-7557-04	滅菌済フィルタAABG047S6 六百枚	81,000	<b>84,700</b>
104	2-7557-05	滅菌済フィルタAAWG047S6 六百枚	79,700	<b>83,300</b>
104	2-7518-07	フィルタ白 EZGSWG474 600枚	49,900	<b>52,200</b>
104	2-7518-02	フィルタ白 EZHAWG474 600枚	49,200	<b>51,500</b>
104	2-7518-03	フィルタ黒 MSP000814 600枚	49,200	<b>51,500</b>
104	2-7518-04	フィルタ緑 EZHAGG474 600枚	49,300	<b>51,600</b>
104	2-7518-05	フィルタ白 EZAAGG474 600枚	50,200	<b>52,500</b>
104	2-7518-06	フィルタ黒 EZAABG474 600枚	50,200	<b>52,500</b>
104	3-3442-01	ディスベンサーカーブEZCURVE01	316,000	<b>330,000</b>
104	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E 50枚	14,600	<b>15,300</b>
104	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T 50枚	14,500	<b>15,200</b>
104	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT 50枚	14,500	<b>15,200</b>
104	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N 50枚	14,800	<b>15,500</b>
104	2-7522-05	アンブル培地PD20047S0 150個	13,700	<b>14,300</b>
105	3-4771-01	メンブレンフィルタ11407Z47SCM	24,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-02	メンブレンフィルタ11406Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-03	メンブレンフィルタ114H6Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-04	メンブレンフィルタ11403Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-05	メンブレンフィルタ13006Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-06	メンブレンフィルタ13005Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-07	メンブレンフィルタ13004Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-08	メンブレンフィルタ13806Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-09	メンブレンフィルタ13906Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
105	3-4771-10	メンブレンフィルタ139H6Z47SCM	23,000	<b>23,500</b>
106	2-7520-24	マニホールドEZFITHOLD1	228,000	<b>239,000</b>
106	2-7520-11	マニホールドEZFITHOLD3	369,000	<b>385,000</b>
106	2-7520-25	マニホールドEZFITHOLD6	612,000	<b>640,000</b>
106	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,430	<b>7,780</b>
106	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	25,600	<b>26,800</b>
106	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLLOHE1	23,100	<b>24,200</b>
106	2-7520-23	高さ調整用EZFITTEXTE1	38,400	<b>40,200</b>
107	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	562,000	<b>587,000</b>
107	2-7521-04	フィルタファンネル MXGSWG124	21,600	<b>22,500</b>
107	2-7521-03	フィルタファンネル MXHABG124	21,500	<b>22,400</b>
107	2-7521-06	液体培地空カセット MLXMC0120	37,100	<b>38,700</b>
107	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMC0120	37,000	<b>38,600</b>
107	2-7521-09	ミリフレックスプラスMXSMCMC24	16,400	<b>17,100</b>
107	2-7521-11	ミリフレックスプラスMXSMCRA48	32,900	<b>34,400</b>
107	2-7521-12	ミリフレックスプラスMXSMCTS48	32,700	<b>34,200</b>
107	2-7521-14	ミリフレックスプラスMXSMPIA48	36,100	<b>37,700</b>
107	2-7521-15	ミリフレックスプラスMXSMCSD48	32,700	<b>34,200</b>
107	2-7521-16	ミリフレックスプラスMXSMCSP48	42,700	<b>44,700</b>
108	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	224,000	<b>234,000</b>
108	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	15,500	<b>16,200</b>
108	1-7482-11	マルチエアーステーションMAS-1	28,000	<b>29,500</b>
109	2-7838-11	コンパクトドライアスピレータDAS-01	32,000	<b>34,000</b>
110	1-7390-02	セルロス円筒濾紙2800-280 25枚	8,870	<b>9,400</b>
112	2-8648-01	ペトリスライド PDMA04700	20,300	<b>21,200</b>
113	2-4217-01	逆さ置き対応シャーレラックSTS-10	6,200	<b>6,700</b>
113	2-2044-01	スリムシャーレラック SDR-2	4,700	<b>5,100</b>
113	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,600	<b>6,100</b>
113	3-1467-01	ディッシュラックTCR-35	4,700	<b>5,100</b>
113	3-1467-02	ディッシュラックTCR-60	5,000	<b>5,400</b>
113	2-2044-02	スリムシャーレラック SDR-3	5,600	<b>6,100</b>
113	3-1467-03	ディッシュラックTCR-150	4,600	<b>5,000</b>
113	3-233-01	シャーレラック F型	7,000	<b>7,600</b>
113	3-233-02	シャーレラック F1ノ2型	6,000	<b>6,500</b>



# ■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
113	3-235-01	シャーレラック FW型	12,000	<b>13,000</b>
113	3-235-02	シャーレラック FW1／2型	9,000	<b>9,800</b>
115	1-1600-01	ビオラマイクロチューブ1.5ml 千本	1,900	<b>2,000</b>
115	1-1600-02	ビオラマイクロチューブ 2ml 千本	2,800	<b>2,940</b>
115	1-1600-03	Vマイクロチューブ1.5ml滅菌250本	2,000	<b>2,100</b>
115	1-1600-04	Vマイクロチューブ2ml 滅菌250本	2,200	<b>2,310</b>
115	2-4118-01	V5mlチューブ VIO-5B 250本	4,500	<b>4,730</b>
115	2-4127-01	ビオラマイクロチューブ PR-50	1,200	<b>1,260</b>
116	1-1599-01	PCRチューブ0.2ml平キャップ 千本	3,500	<b>3,680</b>
116	1-1599-02	PCRチューブ0.2ml丸キャップ 千本	3,500	<b>3,680</b>
116	1-1599-03	PCRチューブ0.2mlL8連平蓋 120本	7,000	<b>7,350</b>
116	1-1599-04	PCRチューブ0.2mlL8連円蓋 120本	7,000	<b>7,350</b>
116	2-6728-01	ピオラPCRプレートVPE-010	1,600	<b>1,680</b>
116	2-6728-11	8連平キャップVPF-08 120個	2,000	<b>2,100</b>
116	2-6728-12	8連ドームキャップVPD-08 120個	2,000	<b>2,100</b>
118	6-302-01	ステンレス製試験管立 SS12-50	2,200	<b>2,400</b>
118	6-302-02	ステンレス製試験管立 SS12-100	3,500	<b>3,800</b>
118	6-302-03	ステンレス製試験管立 SS13-50	2,280	<b>2,500</b>
118	6-302-04	ステンレス製試験管立 SS15-30	2,000	<b>2,200</b>
118	6-302-05	ステンレス製試験管立 SS15-50	2,350	<b>2,600</b>
118	6-302-06	ステンレス製試験管立 SS15-100	3,500	<b>3,800</b>
118	6-302-07	ステンレス製試験管立 SS16.5-50	2,350	<b>2,600</b>
118	6-302-08	ステンレス製試験管立 SS16.5-72	3,350	<b>3,700</b>
118	6-302-09	ステンレス製試験管立SS16.5-100	3,850	<b>4,200</b>
118	6-302-23	ステンレス製試験管立 SS18-25	1,950	<b>2,200</b>
118	6-302-10	ステンレス製試験管立SS18-30	2,200	<b>2,400</b>
118	6-302-11	ステンレス製試験管立 SS18-50	2,350	<b>2,600</b>
118	6-302-12	ステンレス製試験管立 SS18-60	3,000	<b>3,300</b>
118	6-302-13	ステンレス製試験管立 SS18-72	3,400	<b>3,700</b>
118	6-302-14	ステンレス製試験管立SS18-100	3,850	<b>4,200</b>
118	6-302-15	ステンレス製試験管立 SS21-50	2,750	<b>3,000</b>
118	6-302-16	ステンレス製試験管立 SS21-72	3,500	<b>3,800</b>
118	6-302-17	ステンレス製試験管立 SS24-50	3,100	<b>3,400</b>
118	6-302-18	ステンレス製試験管立 SS24-72	3,950	<b>4,300</b>
118	6-302-19	ステンレス製試験管立 SS30-10	2,250	<b>2,500</b>
118	6-302-20	ステンレス製試験管立 SS30-20	2,900	<b>3,200</b>
118	6-302-21	ステンレス製試験管立 SS30-50	4,450	<b>4,900</b>
118	6-302-22	ステンレス製試験管立 SS35-12	2,800	<b>3,100</b>
119	3-5355-01	斜面培地作成用試験管傾斜台SSK-010	2,200	<b>2,400</b>
119	2-7915-01	傾斜型試験管立て KER30-10	2,500	<b>2,700</b>
119	2-7915-02	傾斜スタンド KE-1STAND	2,100	<b>2,300</b>
119	2-715-01	傾斜角可変スタンドφ20試験管用	7,900	<b>8,500</b>
119	2-715-02	傾斜角可変スタンドφ30遠沈管用	8,900	<b>9,600</b>
120	5-5388-01	コルクボーラー 並刃(3本組)	1,000	<b>1,800</b>
120	5-5388-02	コルクボーラー 並刃(6本組)	1,800	<b>3,900</b>
120	5-5388-03	コルクボーラー 並刃(12本組)	3,800	<b>7,800</b>
120	5-5388-04	コルクボーラー 鋸刃(3本組)	1,080	<b>2,260</b>
120	5-5388-05	コルクボーラー 鋸刃(6本組)	1,840	<b>4,930</b>
120	5-5388-06	コルクボーラー 鋸刃(12本組)	3,900	<b>9,800</b>
121	6-336-21	シリコン栓 0号 1個入	27	<b>29</b>
121	6-336-01	シリコン栓 No. 1 1個入	28	<b>30</b>
121	6-336-02	シリコン栓 No. 2 1個入	42	<b>44</b>
121	6-336-03	シリコン栓 No. 3 1個入	48	<b>52</b>
121	6-336-04	シリコン栓 No. 4 1個入	63	<b>67</b>
121	6-336-05	シリコン栓 No. 5 1個入	67	<b>72</b>
121	6-336-06	シリコン栓 No. 6 1個入	81	<b>86</b>
121	6-336-07	シリコン栓 No. 7 1個入	95	<b>100</b>
121	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	135	<b>142</b>
121	6-336-09	シリコン栓 No. 9 1個入	159	<b>165</b>
121	6-336-10	シリコン栓 No. 10 1個入	167	<b>177</b>
121	6-336-11	シリコン栓 No. 11 1個入	178	<b>189</b>
121	6-336-12	シリコン栓 No. 12 1個入	254	<b>270</b>
121	6-336-13	シリコン栓 No. 13 1個入	300	<b>320</b>
121	6-336-14	シリコン栓 No. 14 1個入	365	<b>390</b>
121	6-336-15	シリコン栓 No. 15 1個入	410	<b>435</b>
121	6-336-16	シリコン栓 No. 16 1個入	480	<b>510</b>
121	6-336-17	シリコン栓 No. 17 1個入	615	<b>640</b>
121	6-336-18	シリコン栓 No. 18 1個入	765	<b>810</b>
121	6-336-19	シリコン栓 No. 19 1個入	940	<b>995</b>
121	6-337-21	赤ゴム栓0号φ13×φ10×18 1個入	23	<b>23</b>
121	6-337-01	赤ゴム栓 No. 1 1個入	22	<b>27</b>
121	6-337-02	赤ゴム栓 No. 2 1個入	24	<b>28</b>
121	6-337-03	赤ゴム栓 No. 3 1個入	28	<b>33</b>
121	6-337-04	赤ゴム栓 No. 4 1個入	33	<b>38</b>
121	6-337-05	赤ゴム栓 No. 5 1個入	40	<b>46</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
121	6-337-06	赤ゴム栓 No. 6 1個入	44	<b>50</b>
121	6-337-07	赤ゴム栓 No. 7 1個入	51	<b>58</b>
121	6-337-08	赤ゴム栓 No. 8 1個入	67	<b>77</b>
121	6-337-09	赤ゴム栓 No. 9 1個入	81	<b>91</b>
121	6-337-10	赤ゴム栓 No. 10 1個入	101	<b>115</b>
121	6-337-11	赤ゴム栓 No. 11 1個入	115	<b>130</b>
121	6-337-12	赤ゴム栓 No. 12 1個入	137	<b>155</b>
121	6-337-13	赤ゴム栓 No. 13 1個入	150	<b>170</b>
121	6-337-14	赤ゴム栓 No. 14 1個入	201	<b>230</b>
121	6-337-15	赤ゴム栓 No. 15 1個入	209	<b>235</b>
121	6-337-16	赤ゴム栓 No. 16 1個入	244	<b>275</b>
121	6-337-17	赤ゴム栓 No. 17 1個入	263	<b>300</b>
121	6-337-18	赤ゴム栓 No. 18 1個入	325	<b>370</b>
121	6-337-19	赤ゴム栓 No. 19 1個入	482	<b>545</b>
121	6-337-20	赤ゴム栓 No. 20 1個入	524	<b>590</b>
122	2-6424-04	デスポコンラージ棒 1000入	10,000	<b>11,200</b>
122	3-5415-01	ニクロムループφ1 10本	3,000	<b>4,800</b>
122	3-5415-02	ニクロムループφ2 10本	3,000	<b>4,800</b>
122	3-5415-03	ニクロムループφ3 10本	3,000	<b>4,800</b>
122	3-5415-04	ニクロムループφ4 10本	3,000	<b>4,800</b>
122	3-5415-05	ニクロムループニードル 先尖り 10本	3,600	<b>4,800</b>
122	3-5415-06	ニクロムループニードル先加工なし 10本	3,600	<b>4,800</b>
124	1-1351-01	マイクロバーナー R-2001	7,800	<b>8,300</b>
127	1-9385-21	エコノミーホットプレートEHP-170N	26,000	<b>27,000</b>
127	1-9385-22	エコノミーホットプレートEHP-250N	36,500	<b>37,500</b>
127	1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	160,000	<b>165,000</b>
127	1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	225,000	<b>248,000</b>
127	1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	173,000	<b>187,000</b>
127	1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	248,000	<b>270,000</b>
128	1-1585-02	低温循環水槽 LTC-S1400S	348,000	<b>395,000</b>
128	1-1585-03	低温循環水槽 LTC-S1400L	362,000	<b>405,000</b>
129	1-4602-41	マグネチックスターラー RS-1AN	19,000	<b>20,000</b>
129	1-4604-31	マグネチックスターラーRS-4AN	59,500	<b>62,500</b>
129	1-4605-31	マグネチックスターラーRS-6AN	89,000	<b>93,500</b>
129	1-4606-31	ホットスターラREXIM RSH-1AN	30,000	<b>31,500</b>
129	1-4607-01	ホットスターラREXIM RSH-4AN	89,000	<b>93,500</b>
129	1-4608-41	ホットスターラREXIM RSH-6AN	118,000	<b>124,000</b>
129	2-4990-01	パソリナミニスターラーCT-MINI	7,800	<b>7,900</b>
129	2-4990-02	パソリナミニスターラーCT-1AT	9,900	<b>10,000</b>
129	2-4990-03	パソリナミニスターラーCT-3AT	13,900	<b>14,600</b>
129	2-4990-04	パソリナミニスターラーCT-5AT	18,500	<b>19,500</b>
130	1-4611-21	試験管ミキサーTRIO HM-1N	24,200	<b>25,500</b>
130	1-4611-22	試験管ミキサーTRIO HM-1FN	29,700	<b>31,000</b>
130	1-4611-23	試験管ミキサーTRIO HM-2N	29,700	<b>31,000</b>
130	1-4611-24	試験管ミキサーTRIO HM-2FN	35,200	<b>36,900</b>
133	6-549-06	磁製乳鉢 210mm 乳棒付	8,300	<b>10,000</b>
133	6-549-07	磁製乳鉢 240mm 乳棒付	12,600	<b>15,500</b>
133	6-549-08	磁製乳鉢 300mm 乳棒付	18,500	<b>24,500</b>
134	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	187,000	<b>196,000</b>
134	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	239,000	<b>251,000</b>
134	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	16,400	<b>17,600</b>
134	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	8,400	<b>8,700</b>
138	3-5412-01	CRサンプリング袋EPL5590S 千袋	57,000	<b>53,000</b>
138	3-5412-02	CRサンプリング袋EPL4512S 千袋	57,000	<b>53,000</b>
138	3-5412-03	CRサンプリング袋EPL5515S 千袋	67,000	<b>59,000</b>
138	3-5412-04	CRサンプリング袋EPL7012S 千袋	72,000	<b>66,000</b>
138	3-5413-01	CRサンプリング袋EPR5590S 千袋	62,000	<b>55,000</b>
138	3-5413-02	CRサンプリング袋EPR4512S 千袋	61,000	<b>54,000</b>
138	3-5413-03	CRサンプリング袋EPR5515S 千袋	67,000	<b>61,000</b>
138	3-5413-04	CRサンプリング袋EPR7012S 千袋	77,000	<b>71,000</b>
145	6-531-07	ステンレス製ピンセット 歯科直165mm	1,420	<b>1,560</b>
145	6-531-08	ステンレス製ピンセット 歯科曲160mm	1,750	<b>1,930</b>
150	8-1541-01	封印シール KE-20NA レッド	3,700	<b>4,000</b>
155	6-9603-01	液体洗浄剤(スキヤット) 20X 2kg	3,300	<b>3,400</b>
155	6-9603-02	液体洗浄剤(スキヤット) 20X 5kg	7,500	<b>7,700</b>
155	6-9603-03	液体洗浄剤スキヤット20X-PF 2kg	3,700	<b>3,800</b>
155	6-9603-04	液体洗浄剤スキヤット20X-PF 5kg	8,500	<b>8,700</b>
155	6-9603-05	液体洗浄剤スキヤット20X-N 2kg	3,900	<b>4,000</b>
155	6-9603-06	液体洗浄剤スキヤット20X-N 5kg	8,900	<b>9,100</b>
155	4-097-05	ステン丸型洗浄カゴ 小	3,350	<b>3,900</b>
155	4-097-04	ステン丸型洗浄カゴ 中	4,200	<b>4,900</b>
155	4-097-03	ステン丸型洗浄カゴ 特中	6,800	<b>7,900</b>
155	4-097-02	ステン丸型洗浄カゴ 大	13,000	<b>15,000</b>
155	4-097-01	ステン丸型洗浄カゴ 特大	16,000	<b>18,400</b>
155	4-098-05	ステン角型洗浄カゴ 小	3,400	<b>4,000</b>

# ■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
155	4-098-04	ステン角型洗浄カゴ 中	4,400	<b>5,100</b>
155	4-098-03	ステン角型洗浄カゴ 特中	7,000	<b>8,100</b>
155	4-098-02	ステン角型洗浄カゴ 大	14,000	<b>16,100</b>
155	4-098-01	ステン角型洗浄カゴ 特大	17,000	<b>19,600</b>
167	3-1556-01	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ2段	12,500	<b>13,000</b>
167	3-1556-02	枠付きステンレスワゴン枠付きレギュラ3段	16,500	<b>17,500</b>
167	3-1556-03	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ2段	17,500	<b>18,500</b>
167	3-1556-04	枠付きステンレスワゴン枠付きラージ3段	22,500	<b>24,000</b>
167	2-3723-01	デスク LCS-107HCG	41,000	<b>45,100</b>
167	2-3723-02	デスク LCS-127HCG	44,800	<b>49,300</b>
167	2-3723-03	デスク LCS-147HCG	56,800	<b>62,500</b>
167	2-3723-05	デスク LCS-042CG 2段	42,500	<b>46,800</b>
167	2-3723-04	デスク LCS-043CG 3段	43,100	<b>47,500</b>
175	3-5031-11	ニューダストアウトドライAG-SDN	135,000	<b>140,000</b>
175	3-5032-11	ニューダストアウトドライAG-WDN	165,000	<b>172,000</b>
177	2-1199-02	薬用冷蔵ショーケースIMS-1198	833,000	<b>890,000</b>
177	2-1199-03	薬用冷蔵ショーケースIMS-552-RA	605,000	<b>625,000</b>
177	2-1199-04	冷蔵ショーケースIMS-1198-RA	933,000	<b>980,000</b>
179	1-5207-01	スタンダードデシケーターBG SDBG1P	62,000	<b>64,000</b>
179	1-5207-02	スタンダードデシケーターBG SDBG1S	69,000	<b>70,000</b>
179	1-5207-03	スタンダードデシケーターBG SDBG1KP	67,000	<b>69,000</b>
179	1-5207-04	スタンダードデシケーターBG SDBG1KS	73,000	<b>75,000</b>
179	1-5208-01	スタンダードデシケーターBG SDBG2P	51,000	<b>53,000</b>
179	1-5208-02	スタンダードデシケーターBG SDBG2S	53,000	<b>55,000</b>
181	3-035-13	耐薬引違保管庫 N-90B ベース	5,200	<b>5,800</b>
181	3-035-16	耐薬引違保管庫 N-180B ベース	7,500	<b>8,300</b>
181	0-638-13	耐薬引違保管庫 N-515B ベース	5,500	<b>6,000</b>
181	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
181	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
181	3-5309-11	薬品保管庫 230DR用ストップバー	2,500	<b>3,000</b>
182	1-4080-01	薬品保管ユニット SP1-UT	53,000	<b>56,000</b>
182	1-4080-02	薬品保管ユニット SP2-UT	83,000	<b>87,000</b>
182	1-4080-03	薬品保管ユニット SPT-UT	76,000	<b>80,000</b>
182	1-4086-02	薬品保管ユニット SPG-UT	78,000	<b>82,000</b>
199	3-5373-01	ワнтаイムロガー1個入	2,100	<b>2,200</b>
199	3-5373-11	ワнтаイムロガー10個入	19,000	<b>20,000</b>
211	1-2815-01	防水ポータブルPHメーターAS700	32,000	<b>33,000</b>
212	1-4094-21	ラコムテスターpH計 pHTestr10	16,000	<b>16,800</b>
212	1-4094-22	ラコムテスターpH計 pHTestr20	18,000	<b>18,800</b>
212	1-4094-24	電極 PHSENSOR03DJ	8,400	<b>8,800</b>
214	2-8884-01	pHインジケータ1.09535.0001	2,000	<b>3,060</b>
214	2-8884-02	pHインジケータ1.09532.0001	2,000	<b>2,090</b>
217	1-6771-01	エムクアント分析試験紙アルミニウム 百枚	10,200	<b>10,600</b>
217	1-6771-02	エムクアント分析試験紙アンモニウム 百枚	8,010	<b>8,360</b>
217	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素 100枚	16,600	<b>17,300</b>
217	1-6771-22	エムクアント分析試験紙塩素 低濃度 75枚	4,940	<b>5,160</b>
217	1-6771-23	エムクアント分析試験紙塩素 高濃度 百枚	4,940	<b>5,160</b>
217	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸 百枚	6,470	<b>6,750</b>
217	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト 百枚	6,470	<b>6,750</b>
217	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅 100枚	5,610	<b>5,850</b>
217	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物 百枚	11,500	<b>12,000</b>
217	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄 100枚	4,630	<b>4,830</b>
217	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛 100枚	9,660	<b>10,100</b>
217	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン 百枚	14,200	<b>14,800</b>
217	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン 百枚	11,100	<b>11,600</b>
217	1-6771-15	エムクアント分析試験紙 ニッケル 百枚	4,510	<b>4,710</b>
217	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸 100枚	8,240	<b>8,590</b>
217	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸 100枚	5,380	<b>5,620</b>
217	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ 50枚	10,900	<b>11,400</b>
217	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度 100枚	4,840	<b>5,050</b>
217	1-6771-24	エムクアント分析試験紙 過酸化水素 百枚	4,290	<b>4,480</b>
217	1-6771-25	エムクアント分析試験紙 硝酸 100枚	4,390	<b>4,490</b>
217	1-6771-26	エムクアント分析試験紙 亜硝酸 100枚	4,290	<b>4,480</b>
225	2-3688-11	アレルギー検査DDSキット加熱食品用	167,000	<b>168,000</b>
225	2-3687-12	アレルギー検査DDSキット未加熱 卵小麦	107,000	<b>108,000</b>
225	2-652-23	プレミウムチップ(袋入BMT2-LE千本	8,500	<b>10,500</b>
231	2-3139-01	ヒスタミン検査DDSキットヒスタミン	203,000	<b>204,000</b>
233	2-3758-01	脂質分析キット DDSシックスレ	575,000	<b>605,000</b>
234	1-8871-01	ソックスレー脂肪抽出器032080-01	27,600	<b>30,000</b>
240	2-4245-11	テストキット 1.14560.0001	13,800	<b>14,400</b>
240	2-4245-12	テストキット 1.01796.0001	13,800	<b>14,400</b>
240	2-4245-13	テストキット 1.14547.0001	13,900	<b>14,500</b>
240	2-4245-14	テストキット 1.00609.0001	13,900	<b>14,500</b>
240	2-4245-15	テストキット 1.00594.0001	14,500	<b>15,100</b>
240	2-4245-16	テストキット 1.14739.0001	13,900	<b>14,500</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
240	2-4245-17	テストキット 1.14558.0001	13,900	<b>14,500</b>
240	2-4245-18	テストキット 1.14544.0001	13,600	<b>14,200</b>
240	2-4245-19	テストキット 1.14559.0001	13,900	<b>14,500</b>
240	2-4245-20	テストキット 1.14730.0001	13,200	<b>13,800</b>
240	2-4245-22	テストキット 1.01764.0001	18,400	<b>19,200</b>
240	2-4245-23	テストキット 1.01787.0001	18,400	<b>19,200</b>
240	2-4245-24	テストキット 1.14834.0001	15,300	<b>16,000</b>
240	2-4245-25	テストキット 1.14731.0001	17,600	<b>18,400</b>
240	2-4245-26	テストキット 1.14562.0001	18,100	<b>18,900</b>
240	2-4245-27	テストキット 1.00615.0001	18,600	<b>19,400</b>
240	2-4245-28	テストキット 1.14552.0001	16,000	<b>16,700</b>
240	2-4245-29	テストキット 1.14563.0001	15,700	<b>16,400</b>
240	2-4245-30	テストキット 1.14764.0001	15,700	<b>16,400</b>
240	2-4245-31	テストキット 1.00614.0001	15,700	<b>16,400</b>
240	2-4245-32	テストキット 1.00613.0001	18,200	<b>19,000</b>
240	2-4245-33	テストキット 1.14763.0001	18,200	<b>19,000</b>
240	2-4245-34	テストキット 1.14549.0001	14,300	<b>14,900</b>
240	2-4245-35	テストキット 1.14553.0001	14,500	<b>15,100</b>
240	2-4245-36	テストキット 1.00809.0001	14,300	<b>14,900</b>
240	2-4245-37	テストキット 1.14543.0001	15,600	<b>16,300</b>
240	2-4245-38	テストキット 1.14729.0001	15,900	<b>16,600</b>
240	2-4245-39	テストキット 1.14546.0001	14,700	<b>15,300</b>
240	2-4245-40	テストキット 1.00616.0001	14,400	<b>15,000</b>
241	1-2902-04	アズラポ石英セル 2面透明Q-104	4,900	<b>5,000</b>
241	1-2902-04	アズラポ石英セル 2面透明Q-104	4,900	<b>5,000</b>
248	2-3594-01	照度計 i-346	23,000	<b>20,000</b>
251	3-4824-11	テクスチャーアナライザーP/2N	36,000	<b>39,000</b>
251	3-4824-12	テクスチャーアナライザーP/5	27,000	<b>30,000</b>
251	3-4824-13	テクスチャーアナライザーP/10	27,000	<b>30,000</b>
251	3-4824-14	テクスチャーアナライザーP/0.5	27,000	<b>30,000</b>
251	3-4824-15	テクスチャーアナライザーP/20P	27,000	<b>30,000</b>
251	3-4824-16	テクスチャーアナライザーP/36R	36,000	<b>39,000</b>
251	3-4824-17	テクスチャーアナライザーHDP/BS	144,000	<b>146,000</b>
251	3-4824-18	テクスチャーアナライザーA/LKB-F	77,000	<b>79,000</b>
251	3-4824-19	テクスチャーアナライザーA/TG	227,000	<b>231,000</b>
251	3-4824-20	テクスチャーアナライザーA/MPP	205,000	<b>211,000</b>
252	2-8896-01	硬度測定器 レオテスター FGRT-1	180,000	<b>207,000</b>
252	2-8896-02	硬度測定器 レオテスター FGRT-2	180,000	<b>207,000</b>
252	2-8896-03	硬度測定器 レオテスター FGRT-5	180,000	<b>207,000</b>
252	2-8896-04	硬度測定器 レオテスター FGRT-10	180,000	<b>207,000</b>
256	61-0175-40	ポケット糖度計 PAL-J	33,500	<b>35,000</b>
256	61-0175-39	ポケット糖度計 PAL-1	25,000	<b>26,500</b>
256	1-4732-02	ポケット糖度計 PAL-2	27,500	<b>29,000</b>
256	2-8657-01	ポケット海水濃度計 PAL-O6S	27,500	<b>29,000</b>
256	2-8655-01	ポケット海水比重計 PAL-O7S	27,500	<b>29,000</b>
256	2-8658-01	ポケット過酸化水素水濃度計PAL-39S	27,500	<b>29,000</b>
256	2-8659-01	水酸化ナトリウム濃度計 PAL-40S	27,500	<b>29,000</b>
256	2-8660-01	ラーメンスープ濃度計 PAL-96S	27,500	<b>29,000</b>
256	2-7234-01	ポケットバティシエ糖度計PAL-Pati	30,000	<b>31,500</b>
256	2-7235-01	ポケット調味料濃度計 PAL-97S	30,000	<b>31,500</b>
256	2-6414-01	ポケット豆乳濃度計 PAL-27S	27,500	<b>29,000</b>
256	1-2456-01	ポケット糖度・濃度計PAL-S	37,500	<b>39,000</b>
258	2-8195-22	デジタル塩分計 PAL-SALT	30,000	<b>31,500</b>
260	2-4201-01	標準光源ブースSPQS65AADEN7	1,110,000	<b>1,008,000</b>
263	1-6355-03	デジタルトルクメーター TNP-O.5	206,000	<b>237,000</b>
263	1-6355-01	デジタルトルクメーター TNP-2	178,000	<b>198,000</b>
263	1-6355-02	デジタルトルクメーター TNP-2	206,000	<b>237,000</b>
263	1-6355-04	デジタルトルクメーター TNP-5	206,000	<b>237,000</b>
263	1-6355-05	デジタルトルクメーター TNP-10	206,000	<b>237,000</b>
269	3-3382-24	500ML硝酸ビスマス 42005705	3,300	<b>7,000</b>
270	2-3647-01	試薬 500ml酢酸 O10-O0125	900	<b>950</b>
270	2-3647-07	試薬 クエン酸2アンモO10-O2165	1,900	<b>2,000</b>
270	2-3647-09	試薬 硫酸アンモニウムO10-O2705	1,300	<b>1,400</b>
270	2-3647-19	試薬クエン酸一水塩顆粒O30-O2985	1,500	<b>1,700</b>
270	2-3647-36	メチルイソブチルケトン130-O2355	1,050	<b>1,100</b>
270	2-3647-44	試薬 塩化カリウム 160-O3285	1,300	<b>1,400</b>
270	2-3647-51	試薬 1-プロパノール160-O4875	1,350	<b>1,450</b>
270	2-3647-60	クエン酸三Na・2水和190-O1975	1,650	<b>1,750</b>
271	2-8862-22	サニエコ粘着マット 600×900	14,900	<b>14,950</b>
271	2-8862-23	サニエコ粘着マット 600×1200	18,800	<b>18,900</b>
271	2-8863-21	サニエコ抗菌粘着マット 450×900	13,100	<b>13,200</b>
271	2-8863-22	サニエコ抗菌粘着マット 600×900	16,400	<b>16,450</b>
277	2-6312-01	ステンレス製鏡 LKSF-3545	31,800	<b>35,800</b>
277	2-6312-02	ステンレス製鏡 LKSF-4560	37,700	<b>42,600</b>
277	2-6312-03	ステンレス製鏡 LKSF-4590	49,300	<b>55,700</b>

# ■サニフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
279	3-4851-01	透明バッグ小	3,100	<b>4,000</b>
279	3-4851-02	透明バッグ中	4,100	<b>5,500</b>
279	3-4851-03	透明バッグ大	4,200	<b>6,000</b>
279	3-4851-04	透明バッグ特大	3,100	<b>4,250</b>
285	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパWS-B	400	<b>500</b>
285	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパWS-W	400	<b>500</b>
285	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパWS-R	400	<b>500</b>
285	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパWL-B	600	<b>750</b>
285	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパWL-W	600	<b>750</b>
285	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパWL-R	600	<b>750</b>
285	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	500	<b>650</b>
285	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	500	<b>650</b>
285	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	500	<b>650</b>
285	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	900	<b>1,100</b>
285	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	900	<b>1,100</b>
285	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	900	<b>1,100</b>
286	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	630	<b>850</b>
286	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	630	<b>850</b>
286	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	630	<b>850</b>
286	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,100	<b>1,300</b>
286	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,100	<b>1,300</b>
286	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,100	<b>1,300</b>
286	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	13,600	<b>17,000</b>
286	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	13,600	<b>17,000</b>
286	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	14,800	<b>18,500</b>
286	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	14,800	<b>18,500</b>
294	2-7433-05	防虫対策用ブラシ BF6-HSSY 1M	4,300	<b>4,550</b>
294	2-7433-06	防虫対策用ブラシ BF6-HSSY 5M	18,300	<b>19,200</b>
294	2-7433-09	防虫対策用ブラシBF6-HSS 1M	4,300	<b>4,500</b>
294	2-7433-10	防虫対策用ブラシBF6-HSS 5M	18,300	<b>19,200</b>
306	2-2191-01	ポリエチレンロング手袋No. 944ブルー	1,400	<b>1,100</b>
311	1-547-04	アズビュア綿スミス手袋マチ無 S 12双	1,400	<b>1,500</b>
311	1-547-03	アズビュア綿スミス手袋マチ無 M 12双	1,400	<b>1,500</b>
311	1-547-02	アズビュア綿スミス手袋マチ無 L 12双	1,400	<b>1,500</b>
311	1-547-01	アズビュア綿スミス手袋マチ無LL 12双	1,400	<b>1,500</b>
311	1-548-04	アズビュア綿スミス手袋マチ付 S 12双	1,900	<b>2,000</b>
311	1-548-03	アズビュア綿スミス手袋マチ付 M 12双	1,900	<b>2,000</b>
311	1-548-02	アズビュア綿スミス手袋マチ付 L 12双	1,900	<b>2,000</b>
311	1-548-01	アズビュア綿スミス手袋マチ付LL 12双	1,900	<b>2,000</b>
330	2-1221-12	食品ユニフォーム SJ-S	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1221-14	食品ユニフォーム SJ-L	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1221-15	食品ユニフォーム SJ-LL	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1221-16	食品ユニフォーム SJ-3L	2,300	<b>2,500</b>
330	2-1222-13	食品ユニフォーム SP-M	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1222-14	食品ユニフォーム SP-L	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1222-15	食品ユニフォーム SP-LL	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1222-16	食品ユニフォーム SP-3L	2,100	<b>2,300</b>
330	2-1233-11	食品ユニフォーム SC-F	900	<b>980</b>
334	1-1784-61	APエコノミー汗取りパッドⅡ	31,100	<b>33,300</b>
334	2-634-01	ハンガーラックSHRF1800-600	50,000	<b>57,600</b>
334	2-634-02	ハンガーラックSHRF1800-1200	55,000	<b>63,500</b>
334	2-634-03	ハンガーラックSHRF2000-600	52,000	<b>59,500</b>
334	2-634-04	ハンガーラックSHRF2000-1200	57,000	<b>66,000</b>
335	2-3670-01	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 23	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3670-02	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 24	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3670-03	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 25	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3810-01	サニフィット耐油長靴 青 女性用23cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3810-02	サニフィット耐油長靴 青 女性用24cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3810-03	サニフィット耐油長靴 青 女性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3812-01	サニフィット耐油長靴 赤 女性用23cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3812-02	サニフィット耐油長靴 赤 女性用24cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3812-03	サニフィット耐油長靴 赤 女性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3802-01	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 25	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3802-02	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 26	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3802-03	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 27	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3802-04	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 28	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3811-01	サニフィット耐油長靴 青 男性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3811-02	サニフィット耐油長靴 青 男性用26cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3811-03	サニフィット耐油長靴 青 男性用27cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3811-04	サニフィット耐油長靴 青 男性用28cm	3,500	<b>3,700</b>
335	2-3771-01	サニフィット耐油長靴女性用 23. 0cm	4,400	<b>4,600</b>
335	2-3771-02	サニフィット耐油長靴女性用 24. 0cm	4,400	<b>4,600</b>
335	2-3771-03	サニフィット耐油長靴女性用 25. 0cm	4,400	<b>4,600</b>
335	2-3771-04	サニフィット耐油長靴男性用 25. 0cm	4,400	<b>4,600</b>
335	2-3771-05	サニフィット耐油長靴男性用 26. 0cm	4,400	<b>4,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
335	2-3771-06	サニフィット耐油長靴男性用 27. 0cm	4,400	<b>4,600</b>
335	2-3771-07	サニフィット耐油長靴男性用 28. 0cm	4,400	<b>4,600</b>
335	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24. 0	4,800	<b>4,960</b>
335	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,800	<b>4,960</b>
335	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,800	<b>4,960</b>
335	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,800	<b>4,960</b>
335	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,800	<b>4,960</b>
340	1-7530-01	トレイボックス OCH-321-TNG	89,000	<b>90,800</b>
340	1-7530-02	トレイボックス OCH-309-TNG	55,000	<b>56,200</b>
340	1-7530-11	トレイボックス OCH用 追加トレイ	3,100	<b>3,200</b>
340	2-3725-01	シューズボックス SBK-9	39,900	<b>43,600</b>
340	2-3725-02	シューズボックス SBK-12	48,300	<b>52,800</b>
340	2-3725-03	シューズボックス SBK-15	57,800	<b>63,200</b>
340	2-3725-04	シューズボックス SBK-18	66,200	<b>72,300</b>
341	2-3682-01	ツメブラシ用ラック 卓上用	3,200	<b>3,500</b>
341	2-3682-02	ツメブラシ用ラック 壁掛用	3,200	<b>3,500</b>
370	6-9662-01	スーパーハイジーンブラシ HG05ブルー	2,900	<b>2,700</b>
370	6-9662-02	スーパーハイジーンブラシ HG05レッド	2,900	<b>2,700</b>
371	2-5808-11	サーモンレジンブラシ ST7 青	3,700	<b>4,000</b>
371	2-5808-12	サーモンレジンブラシ ST7 赤	3,700	<b>4,000</b>
371	2-5808-13	サーモンレジンブラシ ST7 黄	3,700	<b>4,000</b>
371	2-5808-14	サーモンレジンブラシ ST7 緑	3,700	<b>4,000</b>
371	2-5992-11	サーモンレジンブラシ ハードD4 青	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5992-12	サーモンレジンブラシ ハードD4 赤	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5992-13	サーモンレジンブラシ ハードD4 黄	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5992-14	サーモンレジンブラシ ハードD4 緑	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5993-11	サーモンレジンブラシ ソフトD5 青	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5993-12	サーモンレジンブラシ ソフトD5 赤	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5993-13	サーモンレジンブラシ ソフトD5 黄	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5993-14	サーモンレジンブラシ ソフトD5 緑	3,800	<b>4,100</b>
371	2-5994-11	サーモンレジンブラシ ハードD9 青	5,300	<b>5,800</b>
371	2-5994-12	サーモンレジンブラシ ハードD9 赤	5,300	<b>5,800</b>
371	2-5994-13	サーモンレジンブラシ ハードD9 黄	5,300	<b>5,800</b>
371	2-5996-11	サーモンレジンブラシ B884 青	2,000	<b>2,200</b>
371	2-5996-12	サーモンレジンブラシ B884 赤	2,000	<b>2,200</b>
371	2-5996-13	サーモンレジンブラシ B884 黄	2,000	<b>2,200</b>
371	2-5996-14	サーモンレジンブラシ B884 緑	2,000	<b>2,200</b>
371	2-5997-11	サーモンレジンブラシ ハードB862 青	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5997-12	サーモンレジンブラシ ハードB862 赤	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5997-13	サーモンレジンブラシ ハードB862 黄	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5997-14	サーモンレジンブラシ ハードB862 緑	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5998-11	サーモンレジンブラシ ソフトB861 青	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5998-12	サーモンレジンブラシ ソフトB861 赤	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5998-13	サーモンレジンブラシ ソフトB861 黄	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5998-14	サーモンレジンブラシ ソフトB861 緑	2,700	<b>2,950</b>
371	2-5999-01	サーモンレジンブラシ GL30 S青	1,200	<b>1,300</b>
371	2-5999-02	サーモンレジンブラシ GL30 S赤	1,200	<b>1,300</b>
371	2-5999-03	サーモンレジンブラシ GL30 S黄	1,200	<b>1,300</b>
371	2-5999-04	サーモンレジンブラシ GL30 S緑	1,200	<b>1,300</b>
371	2-6000-01	サーモンレジンブラシ GL11 M青	1,600	<b>1,750</b>
371	2-6000-02	サーモンレジンブラシ GL11 M赤	1,600	<b>1,750</b>
371	2-6000-03	サーモンレジンブラシ GL11 M黄	1,600	<b>1,750</b>
371	2-6000-04	サーモンレジンブラシ GL11 M緑	1,600	<b>1,750</b>
371	2-6001-01	サーモンレジンブラシ GL31 L青	2,500	<b>2,700</b>
371	2-6001-03	サーモンレジンブラシ GL31 L黄	2,500	<b>2,700</b>
371	2-6001-04	サーモンレジンブラシ GL31 L緑	2,500	<b>2,700</b>
383	2-3724-01	清掃用具ロッカー SWA-455	35,300	<b>38,600</b>
383	2-3724-02	清掃用具ロッカー SWA-600	43,700	<b>47,800</b>
383	2-3724-03	清掃用具ロッカー SWA-N900	75,000	<b>81,900</b>
388	6-8559-01	カウンタークロスホワイト 60枚1箱	3,300	<b>3,600</b>
388	6-8559-02	カウンタークロス ピンク60枚1箱	3,300	<b>3,600</b>
388	6-8559-03	カウンタークロス ブルー 60枚1箱	3,300	<b>3,600</b>
388	6-8559-04	カウンタークロスZO102260グリーン	3,300	<b>3,600</b>
393	1-9346-01	シリコンハケO66097 小 白	1,300	<b>1,400</b>
393	1-9346-02	シリコンハケO66096 小 黄	1,300	<b>1,400</b>
393	1-9346-03	シリコンハケO66095 小 青	1,300	<b>1,400</b>
393	1-9346-04	シリコンハケO66094 大 白	1,400	<b>1,500</b>
393	1-9346-05	シリコンハケO66093 大 黄	1,400	<b>1,500</b>
393	1-9346-06	シリコンハケO66092 大 青	1,400	<b>1,500</b>
394	6-515-01	粉末スコップ (SUS430) 特大	780	<b>1,220</b>
394	6-515-02	粉末スコップ (SUS430) 大	410	<b>780</b>
394	6-515-03	粉末スコップ (SUS430) 中	350	<b>680</b>
394	6-515-04	粉末スコップ (SUS430) 小	310	<b>540</b>
399	1-7485-01	HDPE密閉タンク HD-13 白	2,600	<b>2,700</b>
399	1-7485-02	HDPE密閉タンク HD-13 青	2,600	<b>2,700</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
399	1-4619-01	HDPE密閉タンク HD-20 白	2,850	<b>2,950</b>
399	1-4619-02	HDPE密閉タンク HD-20 青	2,850	<b>2,950</b>
402	5-164-01	深型長バット 28型	2,780	<b>3,060</b>
402	5-164-02	深型長バット 30型	3,150	<b>3,470</b>
402	5-164-03	深型長バット 33型	3,650	<b>4,020</b>
402	5-164-04	深型長バット 36型	4,250	<b>4,680</b>
402	5-166-01	ステン長バット蓋 28型	1,250	<b>1,380</b>
402	5-166-02	ステン長バット蓋 30型	1,400	<b>1,540</b>
402	5-166-03	ステン長バット蓋 33型	1,560	<b>1,720</b>
402	5-166-04	ステン長バット蓋 36型	1,730	<b>1,910</b>
402	5-166-05	ステン長バット蓋 40型	2,400	<b>2,640</b>
402	5-166-06	ステン長バット蓋 44型	2,980	<b>3,280</b>
402	5-166-07	ステン長バット蓋 48型	3,450	<b>3,740</b>
402	5-166-08	ステン長バット蓋 52型	3,950	<b>4,180</b>
402	5-166-09	ステン長バット蓋 56型	4,500	<b>4,840</b>
408	2-3501-01	スチール缶スタンド KC-02	25,000	<b>27,200</b>
408	2-3501-02	スチール缶スタンド KC-06	28,000	<b>30,500</b>
408	2-3501-03	スチール缶スタンド KC-10	28,000	<b>30,500</b>
411	2-3628-01	トヨフーズSホース TFS-25	1,820	<b>2,040</b>
411	2-3628-02	トヨフーズSホース TFS-32	2,530	<b>2,840</b>
411	2-3628-03	トヨフーズSホース TFS-38	3,300	<b>3,700</b>
411	2-3628-04	トヨフーズSホース TFS-50	5,140	<b>5,760</b>
411	2-3628-05	トヨフーズSホース TFS-63	10,050	<b>11,260</b>
411	3-4831-01	ピュアフーズホースPFH-12-5m	3,250	<b>3,600</b>
411	3-4831-02	ピュアフーズホースPFH-15-5m	4,650	<b>5,200</b>
411	3-4831-03	ピュアフーズホースPFH-19-5m	7,000	<b>7,800</b>
411	3-4831-04	ピュアフーズホースPFH-25-5m	8,300	<b>9,200</b>
412	6-600-01	テトロンブレードホース 4×9	130	<b>160</b>
412	6-600-02	テトロンブレードホース 6×11	170	<b>200</b>
412	6-600-03	テトロンブレードホース 8×13.5	240	<b>280</b>
412	6-600-04	テトロンブレードホース 9×15	290	<b>340</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
412	6-600-05	テトロンブレードホース 10×16	350	<b>410</b>
412	6-600-06	テトロンブレードホース 12×18	350	<b>410</b>
412	6-600-07	テトロンブレードホース 15×22	510	<b>590</b>
412	6-600-08	テトロンブレードホース 19×26	600	<b>700</b>
412	6-600-09	テトロンブレードホース 25×33	890	<b>1,030</b>
412	6-600-10	テトロンブレードホース 32×41	1,370	<b>1,580</b>
412	6-600-11	テトロンブレードホース 38×48	2,000	<b>2,310</b>
412	6-600-12	テトロンブレードホース 50×62	2,800	<b>3,230</b>
412	6-600-13	テトロンブレードホース 63×80	7,350	<b>8,460</b>
412	3-4809-01	耐熱エコホースTHE-12-5m	3,600	<b>4,000</b>
412	3-4809-02	耐熱エコホースTHE-15-5m	5,400	<b>6,000</b>
412	3-4809-03	耐熱エコホースTHE-19-5m	6,300	<b>7,000</b>
412	3-4809-04	耐熱エコホースTHE-25-5m	9,850	<b>11,000</b>
412	3-4809-05	耐熱エコホースTHE-32-5m	13,500	<b>15,000</b>
412	3-4809-06	耐熱エコホースTHE-38-5m	17,900	<b>19,900</b>
412	3-4809-07	耐熱エコホースTHE-50-5m	29,600	<b>32,900</b>
413	2-9928-01	ストレッチフィルムFK 15μ 6巻	5,250	<b>5,500</b>
413	2-9928-02	ストレッチフィルムFB 17μ 6巻	5,750	<b>6,050</b>
413	2-9928-03	ストレッチフィルムNES 8巻	7,200	<b>7,700</b>
415	2-8514-01	耳栓340-4007ウルトラフィット2	290	<b>310</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価 格 改 定 表

サニーフーズ2020パンフレット

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、**2021年11月1日**より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

# ■サニーフーズ2020パンフレット

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
12	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパWS-B	400	<b>500</b>
12	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパWS-W	400	<b>500</b>
12	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパWS-R	400	<b>500</b>
12	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパWL-B	600	<b>750</b>
12	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパWL-W	600	<b>750</b>
12	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパWL-R	600	<b>750</b>
13	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	500	<b>650</b>
13	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	500	<b>650</b>
13	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	500	<b>650</b>
13	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	900	<b>1,100</b>
13	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	900	<b>1,100</b>
13	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	900	<b>1,100</b>
13	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	630	<b>850</b>
13	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	630	<b>850</b>
13	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	630	<b>850</b>
13	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,100	<b>1,300</b>
13	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,100	<b>1,300</b>
13	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,100	<b>1,300</b>
13	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	13,600	<b>17,000</b>
13	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	13,600	<b>17,000</b>
13	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	14,800	<b>18,500</b>
13	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	14,800	<b>18,500</b>
14	2-8862-22	サニエコ粘着マット 600×900	14,900	<b>14,950</b>
14	2-8862-23	サニエコ粘着マット 600×1200	18,800	<b>18,900</b>
25	2-3670-01	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 23	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3670-02	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 24	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3670-03	サニフィット耐油長靴 軽量 女性用 25	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3810-01	サニフィット耐油長靴 青 女性用23cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3810-02	サニフィット耐油長靴 青 女性用24cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3810-03	サニフィット耐油長靴 青 女性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3812-01	サニフィット耐油長靴 赤 女性用23cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3812-02	サニフィット耐油長靴 赤 女性用24cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3812-03	サニフィット耐油長靴 赤 女性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3802-01	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 25	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3802-02	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 26	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3802-03	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 27	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3802-04	サニフィット耐油長靴 軽量 男性用 28	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3811-01	サニフィット耐油長靴 青 男性用25cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3811-02	サニフィット耐油長靴 青 男性用26cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3811-03	サニフィット耐油長靴 青 男性用27cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3811-04	サニフィット耐油長靴 青 男性用28cm	3,500	<b>3,700</b>
25	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24.0	4,800	<b>4,960</b>
25	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,800	<b>4,960</b>
25	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,800	<b>4,960</b>
25	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,800	<b>4,960</b>
25	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,800	<b>4,960</b>
25	2-3771-01	サニフィット耐油長靴女性用 23.0cm	4,400	<b>4,600</b>
25	2-3771-02	サニフィット耐油長靴女性用 24.0cm	4,400	<b>4,600</b>
25	2-3771-03	サニフィット耐油長靴女性用 25.0cm	4,400	<b>4,600</b>
25	2-3771-04	サニフィット耐油長靴男性用 25.0cm	4,400	<b>4,600</b>
25	2-3771-05	サニフィット耐油長靴男性用 26.0cm	4,400	<b>4,600</b>
25	2-3771-06	サニフィット耐油長靴男性用 27.0cm	4,400	<b>4,600</b>
25	2-3771-07	サニフィット耐油長靴男性用 28.0cm	4,400	<b>4,600</b>
31	62-6168-22	B861RESMDX ブラシダークブルー	4,860	<b>5,350</b>
31	62-6168-23	D4RESMDX ショートハンドルブラシ	5,100	<b>5,600</b>
31	62-6168-24	D9RESMDX ロングハンドルブラシ	6,780	<b>7,500</b>
31	62-6168-25	NA4RESMDX つめブラシ	3,300	<b>3,650</b>
38	4-1283-01	ZNI-1500-40PWカウンタクロス	3,700	<b>4,000</b>
38	4-1283-02	ZNI-1501-40PWカウンタクロス	3,700	<b>4,000</b>
38	4-1283-03	ZNI-1502-40PWカウンタクロス	3,700	<b>4,000</b>
38	4-1283-04	ZNI-1503-40PWカウンタクロス	3,700	<b>4,000</b>
38	4-1282-01	ロールタイプ ピンク カウンタクロス	1,880	<b>2,000</b>
38	4-1282-02	ロールタイプ ブルー カウンタクロス	1,880	<b>2,000</b>
38	4-1225-02	VMB-511-75 カウンタクロス	930	<b>1,000</b>
38	4-1225-03	VMB-512-75 カウンタクロス	930	<b>1,000</b>
38	4-1225-04	VMB-513-75 カウンタクロス	930	<b>1,000</b>
46	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	17,000	<b>17,700</b>
46	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	18,800	<b>19,700</b>
46	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	10,600	<b>11,100</b>
46	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	17,500	<b>18,200</b>
46	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	12,400	<b>12,900</b>
46	6-8814-54	粉末培地 ラバポートバシリアディス	11,400	<b>11,900</b>
46	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	13,200	<b>13,800</b>
46	3-3493-08	粉末培地 1.05406.0500	20,500	<b>21,400</b>
47	3-3484-02	試験用液体培地 1.46220.0100	25,100	<b>26,200</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
48	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E 50枚	14,600	<b>15,300</b>
48	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T 50枚	14,500	<b>15,200</b>
48	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT 50枚	14,500	<b>15,200</b>
48	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N 50枚	14,800	<b>15,500</b>
48	2-7522-05	アンブル培地PD20047SO 150個	13,700	<b>14,300</b>
55	2-3555-01	培地分注器 MDS-100SA	135,000	<b>145,000</b>
57	2-4219-01	バッグホモジナイザーBH-W	280,000	<b>315,000</b>
58	1-9002-41	定温乾燥器 ON-300SB	114,000	<b>117,000</b>
58	1-9002-42	定温乾燥器 ON-450SB	128,000	<b>131,000</b>
58	1-9002-43	定温乾燥器 ON-600SB	158,000	<b>163,000</b>
58	1-9002-44	定温乾燥器 ON-300SB-R	114,000	<b>117,000</b>
58	1-9002-45	定温乾燥器 ON-450SB-R	128,000	<b>131,000</b>
58	1-9002-46	定温乾燥器 ON-600SB-R	158,000	<b>163,000</b>
58	1-9002-41-22	検査書付定温乾燥器 ON-300SB	124,000	<b>127,000</b>
58	1-9002-42-22	検査書付定温乾燥器 ON-450SB	138,000	<b>141,000</b>
58	1-9002-43-22	検査書付定温乾燥器 ON-600SB	168,000	<b>173,000</b>
58	1-9002-44-22	検査書付定温乾燥器 ON-300SB-R	124,000	<b>127,000</b>
58	1-9002-45-22	検査書付定温乾燥器 ON-450SB-R	138,000	<b>141,000</b>
58	1-9002-46-22	検査書付定温乾燥器 ON-600SB-R	168,000	<b>173,000</b>
60	2-2671-01	恒温水槽T-105	246,000	<b>250,000</b>
60	2-2671-02	恒温水槽T-105Be	310,000	<b>325,000</b>
61	1-762-01	コロニーカウンターベン3133	7,190	<b>7,800</b>
61	1-762-11	コロニーカウンター交換用ベン3135	1,440	<b>1,700</b>
65	1-1903-21	ビオラモビベット4640360	17,800	<b>19,580</b>
65	1-1903-22	ビオラモビベット4640370	17,800	<b>19,580</b>
65	1-1903-23	ビオラモビベット4640380	17,800	<b>19,580</b>
65	1-1903-24	ビオラモビベット4640390	17,800	<b>19,580</b>
65	1-1903-26	ビオラモビベット4640410	17,800	<b>19,580</b>
65	1-1903-25	ビオラモビベット4640400	17,800	<b>19,580</b>
66	2-4132-01	Vディスボビベット1ml 小分 600本	11,900	<b>13,100</b>
66	2-4132-02	Vディスボビベット2ml 小分 500本	12,100	<b>13,300</b>
66	2-4132-03	Vディスボビベット5ml 小分 200本	7,000	<b>7,700</b>
66	2-4132-14	ビオラモディスボビベット10ml 小分け	7,600	<b>8,400</b>
66	2-4132-05	Vディスボビベット25ml小分 150本	10,500	<b>11,500</b>
66	2-4132-06	Vディスボビベット50ml小分 90本	12,000	<b>13,200</b>
66	1-2247-01	ビオラモディスボビベット1ml 500本	7,900	<b>8,700</b>
66	1-2247-02	ビオラモディスボビベット2ml 500本	10,500	<b>11,500</b>
66	1-2247-03	ビオラモディスボビベット5ml 200本	6,000	<b>6,600</b>
66	1-2247-14	ビオラモディスボビベット 10ml	6,400	<b>7,000</b>
66	1-2247-05	Vディスボビベット25ml 150本	8,800	<b>9,700</b>
66	1-2247-06	ビオラモディスボビベット50ml 百本	10,500	<b>11,500</b>
66	2-4131-01	Vディスボビベット1mlブラ包装600本	12,200	<b>13,400</b>
66	2-4131-02	Vディスボビベット2mlブラ包装500本	12,800	<b>14,000</b>
66	2-4131-03	Vディスボビベット5mlブラ包装200本	7,100	<b>7,800</b>
66	2-4131-05	Vディスボビベット25mlブラ装150本	10,500	<b>11,500</b>
66	2-4131-06	Vディスボビベット50mlブラ包装90本	11,500	<b>12,600</b>
66	2-5237-11	ディスボビベットⅡ紙 ブラ1mL 千本	15,700	<b>17,270</b>
66	2-5237-12	VディスボビベットⅡ紙 ブラ2mL 千本	19,800	<b>21,780</b>
66	2-5237-03	VビベットⅡ 紙ブラ包装5mL 200本	5,700	<b>6,270</b>
66	2-5237-04	VビベットⅡ 紙ブラ包装10mL 200本	6,100	<b>6,710</b>
66	2-5237-05	VビベットⅡ 紙ブラ包装25mL 200本	11,000	<b>12,100</b>
66	2-5237-06	ビオラモビベットⅡ紙 ブラ50mL 百本	10,000	<b>11,000</b>
66	2-5238-11	ビオラモディスボビベットⅡブラ1mL 千本	19,200	<b>21,120</b>
66	2-5238-12	ビオラモディスボビベットⅡブラ2mL 千本	24,300	<b>26,730</b>
66	2-5238-03	ビオラモビベットⅡブラ 5mL 200本	6,600	<b>7,260</b>
66	2-5238-04	ビオラモビベットⅡブラ10mL 200本	7,300	<b>8,030</b>
66	2-5238-05	ビオラモビベットⅡブラ25mL 200本	13,200	<b>14,520</b>
66	2-5238-06	ビオラモビベットⅡブラ 50mL 百本	12,000	<b>13,200</b>
67	3-5415-01	ニクロムループφ1 10本	3,000	<b>4,800</b>
67	3-5415-02	ニクロムループφ2 10本	3,000	<b>4,800</b>
67	3-5415-03	ニクロムループφ3 10本	3,000	<b>4,800</b>
67	3-5415-04	ニクロムループφ4 10本	3,000	<b>4,800</b>
67	3-5415-05	ニクロムループニードル 先尖り 10本	3,600	<b>4,800</b>
67	3-5415-06	ニクロムループニードル先加工なし 10本	3,600	<b>4,800</b>
67	2-6424-04	ディスボコーランラジ棒 1000入	10,000	<b>11,200</b>
70	2-7520-24	マニホールドEZFITTHOLD1	228,000	<b>239,000</b>
70	2-7520-11	マニホールドEZFITTHOLD3	369,000	<b>385,000</b>
70	2-7520-25	マニホールドEZFITTHOLD6	612,000	<b>640,000</b>
70	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,430	<b>7,780</b>
70	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	25,600	<b>26,800</b>
70	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	23,100	<b>24,200</b>
70	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	38,400	<b>40,200</b>
70	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	224,000	<b>234,000</b>
70	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	15,500	<b>16,200</b>
71	3-3442-01	ディスベンサーカーベEZCURVE01	316,000	<b>330,000</b>



# ■サニーフーズ2020パンフレット

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
71	2-7518-07	フィルタ白 EZGSWG474 600枚	49,900	<b>52,200</b>
71	2-7518-02	フィルタ白 EZHAWG474 600枚	49,200	<b>51,500</b>
71	2-7518-03	フィルタ黒 MSP000814 600枚	49,200	<b>51,500</b>
71	2-7518-04	フィルタ緑 EZHAGG474 600枚	49,300	<b>51,600</b>
71	2-7518-05	フィルタ白 EZAAGW474 600枚	50,200	<b>52,500</b>
71	2-7518-06	フィルタ黒 EZAABG474 600枚	50,200	<b>52,500</b>
71	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	562,000	<b>587,000</b>
71	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	21,600	<b>22,500</b>
71	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	21,500	<b>22,400</b>
71	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMC0120	37,100	<b>38,700</b>
71	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMC0120	37,000	<b>38,600</b>
71	2-7521-09	ミリフレックスプラスMXSMCMC24	16,400	<b>17,100</b>
71	2-7521-11	ミリフレックスプラスMXSMCRA48	32,900	<b>34,400</b>
71	2-7521-12	ミリフレックスプラスMXSMCTS48	32,700	<b>34,200</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
71	2-7521-14	ミリフレックスプラスMXSMP1A48	36,100	<b>37,700</b>
71	2-7521-15	ミリフレックスプラスMXSMCSD48	32,700	<b>34,200</b>
71	2-7521-16	ミリフレックスプラスMXSMCSP48	42,700	<b>44,700</b>
71	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	187,000	<b>196,000</b>
71	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	239,000	<b>251,000</b>
71	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	16,400	<b>17,600</b>
71	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	8,400	<b>8,700</b>
74	4-1289-01	SUSFG-163 作業台	116,000	<b>127,600</b>
74	4-1289-02	SUSFG-266 作業台	176,000	<b>193,600</b>
74	4-1289-03	SUSFG-369 作業台	224,000	<b>246,000</b>
83	2-3688-11	アレルギー検査DDSキット加熱食品用	167,000	<b>168,000</b>
83	2-3687-12	アレルギー検査DDSキット未加熱 卵小麦	107,000	<b>108,000</b>
83	2-3139-01	ヒスタミン検査DDSキットヒスタミン	203,000	<b>204,000</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価 格 改 定 表

アスレ研究設備カタログ2020  
アスレ研究設備カタログ2022

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

# ■アスレ研究設備カタログ2020／アスレ研究設備カタログ2022

2021年11月1日より実施

2020/頁	2022/頁	品番	商品名	旧価格	新価格
109	118	2-712-01	廃液容器保管庫WF-1	50,000	<b>51,000</b>
109	118	2-712-02	廃液容器保管庫WF-2	77,000	<b>79,000</b>
109	118	2-712-03	廃液容器保管庫WF-4	100,000	<b>104,000</b>
183	193	3-7854-01	中央実験台 HDO-1812CB	531,000	<b>552,000</b>
183	193	3-7854-02	中央実験台 HDO-2412CB	622,000	<b>642,000</b>
183	193	3-7854-03	中央実験台 HDO-3012CB	735,000	<b>755,000</b>
183	193	3-7854-04	中央実験台 HDO-3612CB	862,000	<b>883,000</b>
183	193	3-7855-01	中央実験台 HDO-1815CB	582,000	<b>603,000</b>
183	193	3-7855-02	中央実験台 HDO-2415CB	639,000	<b>659,000</b>
183	193	3-7855-03	中央実験台 HDO-3015CB	763,000	<b>784,000</b>
183	193	3-7855-04	中央実験台 HDO-3615CB	898,000	<b>919,000</b>
236	266	3-5786-11	流し台 DWB-675 本体シロ	155,000	<b>163,000</b>
236	266	3-5786-12	流し台 DWB-975 本体シロ	187,000	<b>195,000</b>
236	266	3-5786-13	流し台 DWB-1275 本体シロ	217,000	<b>225,000</b>
236	266	3-5786-14	流し台 DWB-1575 本体シロ	241,000	<b>249,000</b>
236	266	3-5786-15	流し台 DWB-1875 本体シロ	266,000	<b>274,000</b>
237	267	4-1147-01	DWB-1275KS 流し台	305,000	<b>320,000</b>
237	267	4-1147-02	DWB-1575KS 流し台	329,000	<b>340,000</b>
237	267	4-1147-03	DWB-1875KS 流し台	354,000	<b>362,000</b>
238	268	3-5864-11	流し台 DWC-1275 本体シロ	328,000	<b>329,000</b>
238	268	3-5864-12	流し台 DWC-1575 本体シロ	370,000	<b>371,000</b>
238	268	3-5864-13	流し台 DWC-1875 本体シロ	402,000	<b>403,000</b>
308	327	3-1311-01	軽量ボルトレスラック MK6345-4K	31,500	<b>37,600</b>
308	327	3-1311-02	軽量ボルトレスラック MK6445-4K	36,600	<b>43,900</b>
308	327	3-1311-03	軽量ボルトレスラック MK6545-4K	41,800	<b>50,200</b>
308	327	3-1311-04	軽量ボルトレスラック MK6645-4K	50,400	<b>61,500</b>
308	327	3-1311-05	軽量ボルトレスラック MK7345-4K	33,000	<b>39,400</b>
308	327	3-1311-06	軽量ボルトレスラック MK7445-4K	38,100	<b>45,700</b>
308	327	3-1311-07	軽量ボルトレスラック MK7545-4K	43,200	<b>52,000</b>
308	327	3-1311-08	軽量ボルトレスラック MK7645-4K	51,900	<b>63,200</b>
308	327	3-1312-01	軽量ボルトレスラック MK6345-5K	35,900	<b>42,900</b>
308	327	3-1312-02	軽量ボルトレスラック MK6445-5K	42,100	<b>50,500</b>
308	327	3-1312-03	軽量ボルトレスラック MK6545-5K	48,300	<b>58,100</b>
308	327	3-1312-04	軽量ボルトレスラック MK6645-5K	58,800	<b>71,800</b>
308	327	3-1312-05	軽量ボルトレスラック MK7345-5K	37,400	<b>44,700</b>
308	327	3-1312-06	軽量ボルトレスラック MK7445-5K	43,600	<b>52,200</b>
308	327	3-1312-07	軽量ボルトレスラック MK7545-5K	49,800	<b>59,900</b>
308	327	3-1312-08	軽量ボルトレスラック MK7645-5K	60,300	<b>73,600</b>
308	327	1-5344-01	軽量ボルトレスラック MK6360-4K	25,800	<b>42,100</b>
308	327	1-5344-02	軽量ボルトレスラック MK6460-4K	30,000	<b>49,400</b>
308	327	1-5344-03	軽量ボルトレスラック MK6560-4K	37,000	<b>61,200</b>
308	327	1-5344-04	軽量ボルトレスラック MK6660-4K	43,600	<b>72,400</b>
308	327	1-5344-05	軽量ボルトレスラック MK7360-4K	26,800	<b>43,900</b>
308	327	1-5344-06	軽量ボルトレスラック MK7460-4K	31,200	<b>51,200</b>
308	327	1-5344-07	軽量ボルトレスラック MK7560-4K	38,000	<b>63,000</b>
308	327	1-5344-08	軽量ボルトレスラック MK7660-4K	44,700	<b>74,100</b>
308	327	3-1313-01	軽量ボルトレスラック MK6360-5K	40,500	<b>48,500</b>
308	327	3-1313-02	軽量ボルトレスラック MK6460-5K	47,800	<b>57,400</b>
308	327	3-1313-03	軽量ボルトレスラック MK6560-5K	59,600	<b>71,800</b>
308	327	3-1313-04	軽量ボルトレスラック MK6660-5K	70,200	<b>85,400</b>
308	327	3-1313-05	軽量ボルトレスラック MK7360-5K	42,000	<b>50,300</b>
308	327	3-1313-06	軽量ボルトレスラック MK7460-5K	49,300	<b>59,200</b>
308	327	3-1313-07	軽量ボルトレスラック MK7560-5K	61,000	<b>73,600</b>
308	327	3-1313-08	軽量ボルトレスラック MK7660-5K	71,700	<b>87,200</b>
308	327	3-1314-01	軽中量ボルトレスラックMS6345-4K	34,300	<b>41,300</b>
308	327	3-1314-02	軽中量ボルトレスラックMS6445-4K	39,800	<b>47,900</b>
308	327	3-1314-03	軽中量ボルトレスラックMS6545-4K	45,000	<b>54,300</b>
308	327	3-1314-04	軽中量ボルトレスラックMS6645-4K	55,100	<b>67,600</b>
308	327	3-1314-05	軽中量ボルトレスラックMS7345-4K	36,300	<b>43,600</b>
308	327	3-1314-06	軽中量ボルトレスラックMS7445-4K	41,700	<b>50,200</b>
308	327	3-1314-07	軽中量ボルトレスラックMS7545-4K	46,900	<b>56,600</b>
308	327	3-1314-08	軽中量ボルトレスラックMS7645-4K	57,000	<b>69,900</b>
308	327	3-1315-01	軽中量ボルトレスラックMS6345-5K	38,900	<b>46,800</b>
308	327	3-1315-02	軽中量ボルトレスラックMS6445-5K	45,400	<b>54,700</b>
308	327	3-1315-03	軽中量ボルトレスラックMS6545-5K	51,600	<b>62,400</b>
308	327	3-1315-04	軽中量ボルトレスラックMS6645-5K	63,900	<b>78,500</b>
308	327	3-1315-05	軽中量ボルトレスラックMS7345-5K	40,800	<b>49,100</b>
308	327	3-1315-06	軽中量ボルトレスラックMS7445-5K	47,300	<b>57,000</b>

2020/頁	2022/頁	品番	商品名	旧価格	新価格
308	327	3-1315-07	軽中量ボルトレスラックMS7545-5K	53,600	<b>64,700</b>
308	327	3-1315-08	軽中量ボルトレスラックMS7645-5K	65,900	<b>80,900</b>
308	327	3-1316-01	軽中量ボルトレスラックMS6360-4K	38,500	<b>46,400</b>
308	327	3-1316-02	軽中量ボルトレスラックMS6460-4K	44,900	<b>54,100</b>
308	327	3-1316-03	軽中量ボルトレスラックMS6560-4K	54,500	<b>65,900</b>
308	327	3-1316-04	軽中量ボルトレスラックMS6660-4K	63,300	<b>77,300</b>
308	327	3-1316-05	軽中量ボルトレスラックMS7360-4K	40,400	<b>48,700</b>
308	327	3-1316-06	軽中量ボルトレスラックMS7460-4K	46,800	<b>56,400</b>
308	327	3-1316-07	軽中量ボルトレスラックMS7560-4K	56,400	<b>68,200</b>
308	327	3-1316-08	軽中量ボルトレスラックMS7660-4K	65,200	<b>79,600</b>
308	327	3-1317-01	軽中量ボルトレスラックMS6360-5K	44,100	<b>53,200</b>
308	327	3-1317-02	軽中量ボルトレスラックMS6460-5K	51,800	<b>62,400</b>
308	327	3-1317-03	軽中量ボルトレスラックMS6560-5K	63,500	<b>76,900</b>
308	327	3-1317-04	軽中量ボルトレスラックMS6660-5K	74,200	<b>90,700</b>
308	327	3-1317-05	軽中量ボルトレスラックMS7360-5K	46,000	<b>55,500</b>
308	327	3-1317-06	軽中量ボルトレスラックMS7460-5K	53,700	<b>64,800</b>
308	327	3-1317-07	軽中量ボルトレスラックMS7560-5K	65,400	<b>79,200</b>
308	327	3-1317-08	軽中量ボルトレスラックMS7660-5K	76,200	<b>93,000</b>
308	327	3-7950-01	中量ボルトレスラックMMA6347-4K	32,800	<b>51,100</b>
308	327	3-7950-02	中量ボルトレスラックMMA6447-4K	48,600	<b>59,000</b>
308	327	3-7950-03	中量ボルトレスラックMMA6547-4K	55,000	<b>66,800</b>
308	327	3-7950-04	中量ボルトレスラックMMA6647-4K	67,100	<b>81,600</b>
308	327	3-7950-05	中量ボルトレスラックMMA7347-4K	44,500	<b>53,900</b>
308	327	3-7950-06	中量ボルトレスラックMMA7447-4K	50,900	<b>61,800</b>
308	327	3-7950-07	中量ボルトレスラックMMA7547-4K	57,400	<b>69,600</b>
308	327	3-7950-08	中量ボルトレスラックMMA7647-4K	69,400	<b>84,400</b>
308	327	3-7951-01	中量ボルトレスラックMMA6347-5K	47,700	<b>57,800</b>
308	327	3-7951-02	中量ボルトレスラックMMA6447-5K	55,400	<b>67,200</b>
308	327	3-7951-03	中量ボルトレスラックMMA6547-5K	62,900	<b>76,300</b>
308	327	3-7951-04	中量ボルトレスラックMMA6647-5K	77,600	<b>94,400</b>
308	327	3-7951-05	中量ボルトレスラックMMA7347-5K	50,000	<b>60,600</b>
308	327	3-7951-06	中量ボルトレスラックMMA7447-5K	57,700	<b>70,000</b>
308	327	3-7951-07	中量ボルトレスラックMMA7547-5K	65,200	<b>79,100</b>
308	327	3-7951-08	中量ボルトレスラックMMA7647-5K	79,900	<b>97,200</b>
308	327	3-7901-01	中量ボルトレスラックMMA6357-4K	46,400	<b>56,200</b>
308	327	3-7901-02	中量ボルトレスラックMMA6457-4K	53,200	<b>64,500</b>
308	327	3-7901-03	中量ボルトレスラックMMA6557-4K	62,900	<b>76,400</b>
308	327	3-7901-04	中量ボルトレスラックMMA6657-4K	74,100	<b>90,100</b>
308	327	3-7901-05	中量ボルトレスラックMMA7357-4K	48,700	<b>59,000</b>
308	327	3-7901-06	中量ボルトレスラックMMA7457-4K	55,500	<b>67,300</b>
308	327	3-7901-07	中量ボルトレスラックMMA7557-4K	65,200	<b>79,200</b>
308	327	3-7901-08	中量ボルトレスラックMMA7657-4K	76,400	<b>92,900</b>
308	327	3-7949-01	中量ボルトレスラックMMA6357-5K	53,000	<b>64,200</b>
308	327	3-7949-02	中量ボルトレスラックMMA6457-5K	61,100	<b>74,100</b>
308	327	3-7949-03	中量ボルトレスラックMMA6557-5K	72,700	<b>88,400</b>
308	327	3-7949-04	中量ボルトレスラックMMA6657-5K	86,300	<b>105,100</b>
308	327	3-7949-05	中量ボルトレスラックMMA7357-5K	55,400	<b>67,000</b>
308	327	3-7949-06	中量ボルトレスラックMMA7457-5K	63,400	<b>76,900</b>
308	327	3-7949-07	中量ボルトレスラックMMA7557-5K	75,000	<b>91,200</b>
308	327	3-7949-08	中量ボルトレスラックMMA7657-5K	88,600	<b>107,900</b>
335	371	2-634-01	ハンガーラックSHRF1800-600	50,000	<b>57,600</b>
335	371	2-634-02	ハンガーラックSHRF1800-1200	55,000	<b>63,500</b>
335	371	2-634-03	ハンガーラックSHRF2000-600	52,000	<b>59,500</b>
335	371	2-634-04	ハンガーラックSHRF2000-1200	57,000	<b>66,000</b>
337	378	1-9078-21	アナログ出力ユニットSEM1100EXA	21,000	<b>24,000</b>
297	402	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	59,800	<b>63,500</b>
297	402	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	36,500	<b>39,500</b>
297	402	3-035-19	耐薬引違保管庫N-180G・OW	92,800	<b>98,500</b>
297	402	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	82,500	<b>88,000</b>
297	402	8-2060-01	耐薬引違保管庫 N-515G・OW	59,800	<b>63,500</b>
297	402	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	54,000	<b>57,500</b>
297	402	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>
297	402	3-035-13	耐薬引違保管庫 N-90B ベース	5,200	<b>5,800</b>
297	402	3-035-16	耐薬引違保管庫 N-180B ベース	7,500	<b>8,300</b>
297	402	0-638-13	耐薬引違保管庫 N-515B ベース	5,500	<b>6,000</b>
297	402	3-065-21	耐薬引違保管庫 N-90・OWセット	115,000	<b>122,000</b>
297	402	3-065-22	耐薬引違保管庫 N-180・OWセット	195,000	<b>205,000</b>
297	402	3-035-22	耐薬引違保管庫 ストップバー	2,950	<b>3,350</b>



- 大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価 格 改 定 表

アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2021

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

# ■アズビュア クリーン環境・静電気対策カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
5	3-7377-01	AP高純度ポリエチレン手袋ショートタイプ	130,000	<b>137,000</b>
12	1-555-01	AP精密作業手袋ASNYW LL 12双	4,300	<b>4,600</b>
12	1-555-02	AP精密作業手袋ASNYW L 12双	4,300	<b>4,600</b>
12	1-555-03	AP精密作業手袋ASNYW M 12双	4,300	<b>4,600</b>
12	1-555-04	AP精密作業手袋ASNYW S 12双	4,300	<b>4,600</b>
12	1-548-01	アズビュア綿スミス手袋マチ付LL 12双	1,900	<b>2,000</b>
12	1-548-02	アズビュア綿スミス手袋マチ付 L 12双	1,900	<b>2,000</b>
12	1-548-03	アズビュア綿スミス手袋マチ付 M 12双	1,900	<b>2,000</b>
12	1-548-04	アズビュア綿スミス手袋マチ付 S 12双	1,900	<b>2,000</b>
24	1-4295-01	AP ESDポリエステル手袋ショートLL	1,850	<b>1,960</b>
24	1-4295-03	APESDポリエステル手袋ショートL+双	1,850	<b>1,960</b>
24	1-4295-02	AP ESDポリエステル手袋ショート M	1,850	<b>1,960</b>
24	1-4295-01	APESDポリエステル手袋短 S 10双	1,850	<b>1,960</b>
24	1-4297-04	アズビュアPUラミネート手袋LL 10双	3,050	<b>3,230</b>
24	1-4297-03	アズビュアPUラミネート手袋 L 10双	3,050	<b>3,230</b>
24	1-4297-02	アズビュアPUラミネート手袋 M 10双	3,050	<b>3,230</b>
24	1-4297-01	アズビュアPUラミネート手袋 S 10双	3,050	<b>3,230</b>
27	3-1725-01	APエコノミーワイパーMFAP804MF	4,500	<b>4,980</b>
27	3-1725-02	APエコノミーワイパーMFAP806MF	2,420	<b>2,670</b>
27	3-1725-03	APエコノミーワイパーMFAP809MF	4,700	<b>5,200</b>
27	3-7373-01	アズビュアMWワイパー6インチ	2,900	<b>3,100</b>
27	3-7373-02	アズビュアMWワイパー9インチ	3,400	<b>3,640</b>
28	3-3412-01	アズビュアプロブレアラW4インチ 3百枚	6,400	<b>6,800</b>
28	3-3412-02	アズビュアプロブレアラW6インチ150枚	4,650	<b>4,950</b>
28	3-3412-03	アズビュアプロブレアラW9インチ150枚	8,900	<b>9,460</b>
28	1-4828-53	アズビュアプロブレアラII 4インチ 百枚	4,300	<b>4,600</b>
28	1-4828-51	アズビュアプロブレアラII 6インチ 百枚	12,000	<b>12,800</b>
28	1-4828-52	アズビュアプロブレアラII 9インチ 百枚	14,300	<b>15,300</b>
28	1-3928-51	APクリーンルームワイパーII 6×6百枚	8,500	<b>9,400</b>
28	1-3928-52	APクリーンルームワイパーII 9×9百枚	10,700	<b>11,800</b>
29	3-3421-01	アズビュアポリエステルワイパーII 4インチ	34,200	<b>36,600</b>
29	3-3421-02	アズビュアポリエステルワイパーII 6インチ	38,500	<b>41,300</b>
29	3-3421-03	アズビュアポリエステルワイパーII 9インチ	19,800	<b>21,200</b>
29	1-3927-53	APポリエステルワイパー AP404H	33,200	<b>36,700</b>
29	1-3927-51	APポリエステルワイパー AP606H	34,000	<b>37,600</b>
29	1-3927-52	APポリエステルワイパー AP909H	30,500	<b>33,700</b>
30	1-4766-53	APスーパーワイパー4インチ AS404	21,400	<b>22,600</b>
30	1-4766-51	APスーパーワイパーエコノ AS606	28,500	<b>30,000</b>
30	1-4766-52	APスーパーワイパーエコノ AS909	26,000	<b>27,500</b>
30	1-4260-54	アズビュアCRワイパー WA3004	22,800	<b>24,100</b>
30	1-4260-53	アズビュアCRワイパー WA-3006	55,200	<b>58,400</b>
30	1-4260-51	アズビュアCRワイパー WA-3009	45,600	<b>48,200</b>
30	1-2261-11	AP滅菌ワイパー AP5509 50枚	3,600	<b>4,490</b>
30	1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー AP5509	35,700	<b>47,000</b>
31	4-1071-01	AP汎用ワイパーアブセル	2,000	<b>2,210</b>
31	4-1079-01	AP高密度ワイパー WIP-O606	1,900	<b>2,100</b>
31	4-1079-51	AP高密度ワイパー WIP-O606C	34,100	<b>37,700</b>
31	3-7412-01	アズビュアCR吸水ワイパーME-1	1,400	<b>1,530</b>
33	1-4613-01	ハンドラップ 200	1,150	<b>1,300</b>
33	1-4613-01	ハンドラップ 500	1,300	<b>1,450</b>
33	1-2293-01	APクリーンスティックAP125FCT	2,550	<b>2,820</b>
33	1-2293-02	APクリーンスティックAP125PCT	2,550	<b>2,820</b>
33	1-2293-03	APクリーンスティックAP162FCT	2,750	<b>3,040</b>
33	1-2293-04	APクリーンスティックAP162PCT	2,750	<b>3,040</b>
33	1-2293-05	APクリーンスティックAP070PRT	1,150	<b>1,270</b>
33	1-2293-06	APクリーンスティックAP070FCT	1,150	<b>1,270</b>
33	1-2293-07	APクリーンスティックAP070PCTS	1,250	<b>1,380</b>
37	1-2311-01	APクリーンスーツ21211SW 白 S	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2311-02	APクリーンスーツ21211SW 白 M	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2311-03	APクリーンスーツ21211SW 白 L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2311-04	APクリーンスーツ21211SW 白 2L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2311-05	APクリーンスーツ21211SW 白 3L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2311-06	APクリーンスーツ21211SW 白 4L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2311-07	APクリーンスーツ21211SW 白 5L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-01	APクリーンスーツ 21211SB 青S	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-02	APクリーンスーツ 21211SB 青M	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-03	APクリーンスーツ 21211SB 青 L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-04	APクリーンスーツ 21211SB 青2L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-05	APクリーンスーツ 21211SB 青3L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-06	APクリーンスーツ 21211SB 青4L	5,500	<b>5,960</b>
37	1-2314-07	APクリーンスーツ 21211SB 青5L	5,500	<b>5,960</b>
37	2-4948-01	APCRスーツ 21212SW 白 M	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4948-02	APCRスーツ 21212SW 白 L	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4948-03	APCRスーツ 21212SW 白 2L	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4948-04	APCRスーツ 21212SW 白 3L	5,300	<b>5,750</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
37	2-4948-05	APCRスーツ 21212SW 白 4L	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4951-01	APCRスーツ 21212SB 青 M	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4951-02	APCRスーツ 21212SB 青 L	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4951-03	APCRスーツ 21212SB 青 2L	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4951-04	APCRスーツ 21212SB 青 3L	5,300	<b>5,750</b>
37	2-4951-05	APCRスーツ 21212SB 青 4L	5,300	<b>5,750</b>
38	1-2264-11	AP CRウェア 22210SW 白 M	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2264-12	AP CRウェア 22210SW 白 L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2264-13	AP CRウェア 22210SW 白2L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2264-14	AP CRウェア 22210SW 白3L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2264-15	AP CRウェア 22210SW 白4L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2264-16	AP CRウェア 22210SW 白5L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2265-11	AP CRウェア 22210SB 青 M	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2265-12	AP CRウェア 22210SB 青 L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2265-13	AP CRウェア 22210SB 青2L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2265-14	AP CRウェア 22210SB 青3L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2265-15	AP CRウェア 22210SB 青4L	3,500	<b>3,790</b>
38	1-2265-16	AP CRウェア 22210SB 青5L	3,500	<b>3,790</b>
40	2-5185-01	APクリーンスーツ22110SW S 白	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5185-02	APクリーンスーツ22110SW M 白	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5185-03	APクリーンスーツ22110SW L 白	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5185-04	APクリーンスーツ22110SW 2L白	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5185-05	APクリーンスーツ22110SW 3L白	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5185-06	APクリーンスーツ22110SW 4L白	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5186-01	APクリーンスーツ22110SB S 青	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5186-02	APクリーンスーツ22110SB M 青	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5186-03	APクリーンスーツ22110SB L 青	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5186-04	APクリーンスーツ22110SB 2L青	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5186-05	APクリーンスーツ22110SB 3L青	3,450	<b>3,740</b>
40	2-5186-06	APクリーンスーツ22110SB 4L青	3,450	<b>3,740</b>
41	1-2276-01	アズビュアCRウェア22120BW白 M	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2276-02	アズビュアCRウェア22120BW白 L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2276-03	アズビュアCRウェア22120BW白2L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2276-04	アズビュアCRウェア22120BW白3L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2276-05	アズビュアCRウェア22120BW白4L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2277-01	アズビュアCRウェア22120BB青 M	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2277-02	アズビュアCRウェア22120BB青 L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2277-03	アズビュアCRウェア22120BB青2L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2277-04	アズビュアCRウェア22120BB青3L	3,350	<b>3,600</b>
41	1-2277-05	アズビュアCRウェア22120BB青4L	3,350	<b>3,600</b>
42	1-4840-11	AP CRウェア 11120SW 白 M	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4840-12	AP CRウェア 11120SW 白 L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4840-13	AP CRウェア 11120SW 白2L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4840-14	AP CRウェア 11120SW 白3L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4840-15	AP CRウェア 11120SW 白4L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4840-16	AP CRウェア 11120SW 白5L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4839-11	AP CRウェア 11120SB 青 M	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4839-12	AP CRウェア 11120SB 青 L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4839-13	AP CRウェア 11120SB 青2L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4839-14	AP CRウェア 11120SB 青3L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4839-15	AP CRウェア 11120SB 青4L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-4839-16	AP CRウェア 11120SB 青5L	4,320	<b>4,680</b>
42	1-3905-11	APクリーンマスク SMW 白	320	<b>350</b>
42	1-3905-12	APクリーンマスク SMB 青	320	<b>350</b>
43	1-2279-01	アズビュアCRウェア11120BW白M	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2279-02	アズビュアCRウェア11120BW白L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2279-03	アズビュアCRウェア11120BW白2L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2279-04	アズビュアCRウェア11120BW白3L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2279-05	アズビュアCRウェア11120BW白4L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2280-01	アズビュアCRウェア11120BB青M	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2280-02	アズビュアCRウェア11120BB青L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2280-03	アズビュアCRウェア11120BB青2L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2280-04	アズビュアCRウェア11120BB青3L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2280-05	アズビュアCRウェア11120BB青4L	4,150	<b>4,450</b>
43	1-2290-01	クリーンマスク白(ウェア11120B用)	400	<b>420</b>
44	1-3935-11	AP CRウェア 12110SW 白 M	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3935-12	AP CRウェア 12110SW 白 L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3935-13	AP CRウェア 12110SW 白2L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3935-14	AP CRウェア 12110SW 白3L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3935-15	AP CRウェア 12110SW 白4L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3935-16	AP CRウェア 12110SW 白5L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3936-11	AP CRウェア 12110SB 青 M	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3936-12	AP CRウェア 12110SB 青 L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3936-13	AP CRウェア 12110SB 青2L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3936-14	AP CRウェア 12110SB 青3L	3,900	<b>4,230</b>

# ■アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
44	1-3936-15	AP CRウェア 12110SB 青4L	3,900	<b>4,230</b>
44	1-3936-16	AP CRウェア 12110SB 青5L	3,900	<b>4,230</b>
48	2-5187-01	APクリーンジャケットSSJW-D S白	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5187-02	APクリーンジャケットSSJW-D M白	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5187-03	APクリーンジャケットSSJW-D L白	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5187-04	APCRジャケットSSJW-D 2L 白	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5187-05	APCRジャケットSSJW-D 3L 白	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5187-06	APCRジャケットSSJW-D 4L 白	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5188-01	APCRジャケットSSJB-D S 青	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5188-02	APCRジャケットSSJB-D M 青	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5188-03	APCRジャケットSSJB-D L 青	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5188-04	APCRジャケットSSJB-D 2L 青	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5188-05	APCRジャケットSSJB-D 3L 青	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5188-06	APCRジャケットSSJB-D 4L 青	2,420	<b>2,620</b>
48	2-5189-01	APクリーンパンツSSPW-D S 白	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5189-02	APクリーンパンツSSPW-D M 白	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5189-03	APクリーンパンツSSPW-D L 白	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5189-04	APクリーンパンツSSPW-D 2L 白	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5189-05	APクリーンパンツSSPW-D 3L 白	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5189-06	APクリーンパンツSSPW-D 4L 白	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5190-01	APクリーンパンツSSPB-D S 青	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5190-02	APクリーンパンツSSPB-D M 青	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5190-03	APクリーンパンツSSPB-D L 青	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5190-04	APクリーンパンツSSPB-D 2L 青	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5190-05	APクリーンパンツSSPB-D 3L 青	1,850	<b>2,000</b>
48	2-5190-06	APクリーンパンツSSPB-D 4L 青	1,850	<b>2,000</b>
49	1-2282-01	アズピュアCRジャケットTJW 白 M	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2282-02	アズピュアCRジャケットTJW 白 L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2282-03	アズピュアCRジャケットTJW 白 2L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2282-04	アズピュアCRジャケットTJW 白 3L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2282-05	アズピュアCRジャケットTJW 白 4L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2283-01	アズピュアCRジャケットTJB 青 M	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2283-02	アズピュアCRジャケットTJB 青 L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2283-03	アズピュアCRジャケットTJB 青 2L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2283-04	アズピュアCRジャケットTJB 青 3L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2283-05	アズピュアCRジャケットTJB 青 4L	2,250	<b>2,400</b>
49	1-2266-01	アズピュアCRパンツTPW 白 M	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2266-02	アズピュアCRパンツTPW 白 L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2266-03	アズピュアCRパンツTPW 白 2L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2266-04	アズピュアCRパンツTPW 白 3L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2266-05	アズピュアCRパンツTPW 白 4L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2267-01	アズピュアCRパンツTPB 青 M	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2267-02	アズピュアCRパンツTPB 青 L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2267-03	アズピュアCRパンツTPB 青 2L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2267-04	アズピュアCRパンツTPB 青 3L	1,750	<b>1,880</b>
49	1-2267-05	アズピュアCRパンツTPB 青 4L	1,750	<b>1,880</b>
50	2-4928-01	APクリーンジャケット SSJW 白 M	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4928-02	APクリーンジャケット SSJW 白 L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4928-03	APクリーンジャケットSSJW 白 2L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4928-04	APクリーンジャケットSSJW 白 3L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4928-05	APクリーンジャケットSSJW 白 4L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4929-01	APクリーンジャケットSSJPピンク M	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4929-03	APクリーンジャケットSSJPピンク2L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4929-05	APクリーンジャケットSSJPピンク4L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4930-01	APクリーンジャケット SSJG 緑 M	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4930-02	APクリーンジャケット SSJG 緑 L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4930-03	APクリーンジャケットSSJG 緑 2L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4930-04	APクリーンジャケットSSJG 緑 3L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4930-05	APクリーンジャケットSSJG 緑 4L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4931-01	APクリーンジャケット SSJB 青 M	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4931-02	APクリーンジャケット SSJB 青 L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4931-03	APクリーンジャケットSSJB 青 2L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4931-04	APクリーンジャケットSSJB 青 3L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4931-05	APクリーンジャケットSSJB 青 4L	2,070	<b>2,240</b>
50	2-4932-01	APクリーンパンツ SSPW 白 M	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4932-02	APクリーンパンツ SSPW 白 L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4932-03	APクリーンパンツ SSPW 白 2L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4932-04	APクリーンパンツ SSPW 白 3L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4932-05	APクリーンパンツ SSPW 白 4L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4933-01	APクリーンパンツ SSPP ピンク M	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4933-02	APクリーンパンツ SSPP ピンク L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4933-04	APクリーンパンツ SSPP ピンク3L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4934-01	APクリーンパンツ SSPG 緑 M	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4934-02	APクリーンパンツ SSPG 緑 L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4934-03	APクリーンパンツ SSPG 緑 2L	1,730	<b>1,870</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
50	2-4934-04	APクリーンパンツ SSPG 緑 3L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4934-05	APクリーンパンツ SSPG 緑 4L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4935-01	APクリーンパンツ SSPB 青 M	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4935-02	APクリーンパンツ SSPB 青 L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4935-03	APクリーンパンツ SSPB 青 2L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4935-04	APクリーンパンツ SSPB 青 3L	1,730	<b>1,870</b>
50	2-4935-05	APクリーンパンツ SSPB 青 4L	1,730	<b>1,870</b>
51	2-4944-01	APコート・ファスナー S2367 白M	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4944-02	APコート・ファスナー S2367 白L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4944-03	APコート・ファスナーS2367 白2L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4944-04	APコート・ファスナーS2367 白3L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4944-05	APコート・ファスナーS2367 白4L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4945-01	APコート・ファスナー S2367 青M	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4945-02	APコート・ファスナー S2367 青L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4945-03	APコート・ファスナーS2367 青2L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4945-04	APコート・ファスナーS2367 青3L	1,850	<b>2,000</b>
51	2-4945-05	APコート・ファスナーS2367 青4L	1,850	<b>2,000</b>
52	2-4946-01	APCRフード SH2W 白S	1,610	<b>1,750</b>
52	2-4947-01	APCRフード SH2W 白L	1,610	<b>1,750</b>
52	2-4946-04	APCRフード SH2B 青S	1,610	<b>1,750</b>
52	2-4947-04	APCRフード SH2B 青L	1,610	<b>1,750</b>
52	2-2127-01	アズピュアCRフードSH3W 白 F	1,100	<b>1,190</b>
52	2-2128-01	アズピュアCRフードSH3B 青 F	1,100	<b>1,190</b>
52	1-3905-11	APクリーンマスク SMW 白	320	<b>350</b>
52	1-3905-12	APクリーンマスク SMB 青	320	<b>350</b>
53	1-2281-01	アズピュアCRフードTFW白	980	<b>1,050</b>
53	1-2281-02	アズピュアCRフードTFB青	980	<b>1,050</b>
53	2-5183-01	APクッションキャップ M 白	830	<b>900</b>
53	2-5183-02	APクッションキャップ L 白	830	<b>900</b>
53	2-5184-01	APクッションキャップ M 青	830	<b>900</b>
53	2-5184-02	APクッションキャップ L 青	830	<b>900</b>
53	2-4936-01	APクリーンルームキャップSCW 白	520	<b>560</b>
53	2-4936-02	APクリーンルームキャップSCP 桃	520	<b>560</b>
53	2-4936-03	APクリーンルームキャップSCG 緑	520	<b>560</b>
53	2-4936-04	APクリーンルームキャップSCB 青	520	<b>560</b>
54	1-2278-01	アズピュアキャップTCW 白	720	<b>770</b>
54	1-2278-02	アズピュアキャップTCB 青	720	<b>770</b>
54	1-1784-61	APエコノミー汗取りパッドⅡ	31,100	<b>33,300</b>
55	3-1739-51	AP3plyマスク3PMH-K	29,900	<b>31,700</b>
55	3-1615-62	アズピュア3PLYマスク(耳掛けタイプ)	32,000	<b>35,000</b>
56	1-3015-62	AP2plyマスク2PMH-K	16,000	<b>17,000</b>
56	3-1615-61	アズピュア2PLYマスク(耳掛けタイプ)	20,000	<b>22,000</b>
56	1-4784-51	2PLYインナーマスク2PIMK 二千枚	17,000	<b>18,000</b>
56	1-3013-71	アズピュア活性炭マスク(耳掛けタイプ)	33,000	<b>36,000</b>
58	1-2271-21	APクリーンブーツTCB-LN22. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-22	APクリーンブーツTCB-LN22. 5	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-23	APクリーンブーツTCB-LN23. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-24	APクリーンブーツTCB-LN23. 5	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-25	APクリーンブーツTCB-LN24. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-26	APクリーンブーツTCB-LN24. 5	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-27	APクリーンブーツTCB-LN25. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-28	APクリーンブーツTCB-LN25. 5	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-29	APクリーンブーツTCB-LN26. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-30	APクリーンブーツTCB-LN26. 5	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-31	APクリーンブーツTCB-LN27. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-32	APクリーンブーツTCB-LN27. 5	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-33	APクリーンブーツTCB-LN28. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2271-35	APクリーンブーツTCB-LN29. 0	3,450	<b>3,700</b>
58	1-2272-21	APクリーンブーツTCB-SN22. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-22	APクリーンブーツTCB-SN22. 5	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-23	APクリーンブーツTCB-SN23. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-24	APクリーンブーツTCB-SN23. 5	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-25	APクリーンブーツTCB-SN24. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-26	APクリーンブーツTCB-SN24. 5	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-27	APクリーンブーツTCB-SN25. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-28	APクリーンブーツTCB-SN25. 5	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-29	APクリーンブーツTCB-SN26. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-30	APクリーンブーツTCB-SN26. 5	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-31	APクリーンブーツTCB-SN27. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-32	APクリーンブーツTCB-SN27. 5	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-33	APクリーンブーツTCB-SN28. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	1-2272-35	APクリーンブーツTCB-SN29. 0	3,350	<b>3,590</b>
58	2-2144-21	AP静電安全シューズ SCSS 23. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-22	AP静電安全シューズ SCSS 23. 5	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-23	AP静電安全シューズ SCSS 24. 0	4,700	<b>5,100</b>



# ■アズビュア クリーン環境・静電気対策カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
58	2-2144-24	AP静電安全シューズ SCSS 24. 5	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-25	AP静電安全シューズ SCSS 25. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-26	AP静電安全シューズ SCSS 25. 5	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-27	AP静電安全シューズ SCSS 26. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-28	AP静電安全シューズ SCSS 26. 5	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-29	AP静電安全シューズ SCSS 27. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-30	AP静電安全シューズ SCSS 27. 5	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-31	AP静電安全シューズ SCSS 28. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-32	AP静電安全シューズ SCSS 29. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	2-2144-33	AP静電安全シューズ SCSS 30. 0	4,700	<b>5,100</b>
58	1-2270-21	アズビュア静電靴TCSN22. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-22	アズビュア静電靴TCSN22. 5cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-23	アズビュア静電靴TCSN23. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-24	アズビュア静電靴TCSN23. 5cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-25	アズビュア静電靴TCSN24. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-26	アズビュア静電靴TCSN24. 5cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-27	アズビュア静電靴TCSN25. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-28	アズビュア静電靴TCSN25. 5cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-29	アズビュア静電靴TCSN26. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-30	アズビュア静電靴TCSN26. 5cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-31	アズビュア静電靴TCSN27. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-32	アズビュア静電靴TCSN27. 5cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-33	アズビュア静電靴TCSN28. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
58	1-2270-35	アズビュア静電靴TCSN29. 0cm	2,050	<b>2,200</b>
59	1-4811-01	AP ベルタシューズ(グレー 22. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-02	AP ベルタシューズ(グレー 22. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-03	AP ベルタシューズ(グレー 23. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-04	AP ベルタシューズ(グレー 23. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-05	AP ベルタシューズ(グレー 24. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-06	AP ベルタシューズ(グレー 24. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-07	AP ベルタシューズ(グレー 25. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-08	AP ベルタシューズ(グレー 25. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-09	AP ベルタシューズ(グレー 26. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-10	AP ベルタシューズ(グレー 26. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-11	AP ベルタシューズ(グレー 27. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-12	AP ベルタシューズ(グレー 28. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-13	AP ベルタシューズ(グレー 29. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4811-14	AP ベルタシューズ(グレー 30. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-01	AP ベルタシューズ(ホワイト22. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-02	AP ベルタシューズ(ホワイト22. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-03	AP ベルタシューズ(ホワイト23. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-04	AP ベルタシューズ(ホワイト23. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-05	AP ベルタシューズ(ホワイト24. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-06	AP ベルタシューズ(ホワイト24. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-07	AP ベルタシューズ(ホワイト25. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-08	AP ベルタシューズ(ホワイト25. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-09	AP ベルタシューズ(ホワイト26. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-10	AP ベルタシューズ(ホワイト26. 5)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-11	AP ベルタシューズ(ホワイト27. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-12	AP ベルタシューズ(ホワイト28. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-13	AP ベルタシューズ(ホワイト29. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4812-14	AP ベルタシューズ(ホワイト30. 0)	2,270	<b>2,620</b>
59	1-4814-01	AP ベルタスリッパ(グレー SS)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4814-02	AP ベルタスリッパ(グレー S)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4814-03	AP ベルタスリッパ(グレー M)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4814-04	AP ベルタスリッパ(グレー L)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4814-05	AP ベルタスリッパ(グレー 2L)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4814-06	AP ベルタスリッパ(グレー 3L)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4815-01	AP ベルタスリッパ(ホワイト SS)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4815-02	AP ベルタスリッパ(ホワイト S)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4815-03	AP ベルタスリッパ(ホワイト M)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4815-04	AP ベルタスリッパ(ホワイト L)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4815-05	AP ベルタスリッパ(ホワイト 2L)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-4815-06	AP ベルタスリッパ(ホワイト 3L)	2,070	<b>2,390</b>
59	1-3918-01	APベルタスリッパ ブラックSS	2,100	<b>2,420</b>
59	1-3918-02	APベルタスリッパ ブラックS	2,100	<b>2,420</b>
59	1-3918-03	APベルタスリッパ ブラックM	2,100	<b>2,420</b>
59	1-3918-04	APベルタスリッパ ブラックL	2,100	<b>2,420</b>
59	1-3918-05	APベルタスリッパ ブラック2L	2,100	<b>2,420</b>
59	1-3918-06	APベルタスリッパ ブラック3L	2,100	<b>2,420</b>
59	4-1206-01	アズビュアESDサンダル 黒LL	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1206-02	アズビュアESDサンダル 黒L	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1206-03	アズビュアESDサンダル 黒M	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1206-04	アズビュアESDサンダル 黒S	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1207-01	アズビュアESDサンダル 白LL	2,700	<b>2,830</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
59	4-1207-02	アズビュアESDサンダル 白L	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1207-03	アズビュアESDサンダル 白M	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1207-04	アズビュアESDサンダル 白S	2,700	<b>2,830</b>
59	4-1204-01	アズビュアESDスリッパ 黒LL	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1204-02	アズビュアESDスリッパ 黒L	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1204-03	アズビュアESDスリッパ 黒M	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1204-04	アズビュアESDスリッパ 黒S	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1205-01	アズビュアESDスリッパ 白 LL	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1205-02	アズビュアESDスリッパ 白L	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1205-03	アズビュアESDスリッパ 白M	2,430	<b>2,550</b>
59	4-1205-04	アズビュアESDスリッパ 白S	2,430	<b>2,550</b>
60	2-2133-01	APディスポソックスMDS100	10,400	<b>11,200</b>
60	1-3907-51	APシューズカバー	9,500	<b>10,000</b>
61	2-4927-01	アズビュアクリーンバック A1584	1,380	<b>1,500</b>
61	2-4927-02	クリーンバッグ(ハンドル付) S1717	1,620	<b>1,760</b>
62	3-7565-01	APソフトタッチ前掛け ネイビー	1,030	<b>1,120</b>
66	1-4833-01	APハンドクリーナーⅡ APDCR-K6	20,000	<b>21,200</b>
66	1-4833-02	APハンドクリーナーⅡ APDCR-30A	13,800	<b>14,600</b>
66	1-4833-03	APハンドクリーナーⅡ APDCR-5A	4,700	<b>5,000</b>
66	1-4800-51	ローラー転写シート ペーパー 10シート	27,600	<b>29,100</b>
66	1-4800-53	APローラー転写シート 240X165	13,800	<b>15,000</b>
67	4-830-01	APフィンガークリーナー ACR-501	7,500	<b>8,100</b>
67	1-4252-51	アズビュアノーマル粘着ロール 100mm	6,300	<b>6,700</b>
67	1-4252-52	アズビュアノーマル粘着ロール 200mm	10,300	<b>10,900</b>
67	1-3930-72	APエンボス付粘着ロールCSR-160R	11,500	<b>12,100</b>
67	1-4834-51	AP帯電防止粘着ロール 200mm	17,300	<b>18,200</b>
67	1-4834-62	AP帯電防止粘着ロールASE320青	4,850	<b>5,100</b>
68	2-2140-21	AP帯電防止粘着ロール NWE80	16,100	<b>16,900</b>
68	2-2140-22	AP帯電防止粘着ロール NWE160	30,000	<b>31,600</b>
68	2-2140-23	AP帯電防止粘着ロール NWE320	9,800	<b>10,300</b>
68	1-4760-61	AP粘着ロール(不織布) NWR80	10,350	<b>10,900</b>
68	1-4760-62	AP粘着ロール(不織布) NWR160	19,600	<b>20,600</b>
68	1-4760-63	AP粘着ロール(不織布) NWR320	6,300	<b>6,640</b>
69	1-3068-51	APクリーンペーパーⅡ A4 ブルー	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-52	APクリーンペーパーⅡ A4 ホワイト	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-53	APクリーンペーパーⅡ A4 ピンク	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-54	APクリーンペーパーⅡ A4 イエロー	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-55	APクリーンペーパーⅡ A4 グリーン	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-57	APクリーンペーパーⅡ A3 ブルー	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-58	APクリーンペーパーⅡ A3 グリーン	14,800	<b>17,100</b>
69	1-3068-60	APクリーンペーパーⅡ B4 ブルー	14,800	<b>17,100</b>
69	2-2149-51	APクリーンペーパーエコノミーA4ブルー	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-52	APクリーンペーパーエコノミーA4白	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-53	APクリーンペーパーエコノミーA4ピンク	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-54	APクリーンペーパーエコノミーA4黄	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-55	APクリーンペーパーエコノミーA4緑	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-56	APクリーンペーパーエコノミーA3ブルー	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-57	APクリーンペーパーエコノミーA3緑	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-58	APクリーンペーパーエコノミーA5ブルー	11,600	<b>14,200</b>
69	2-2149-59	APクリーンペーパーエコノミーB4ブルー	11,600	<b>14,200</b>
70	2-4940-01	滅菌クリーンペーパー A4 青 10袋	19,600	<b>30,500</b>
70	2-4940-02	滅菌クリーンペーパー A4 白 10袋	19,600	<b>30,500</b>
70	1-7170-51	APクリーンノート A4	5,870	<b>6,210</b>
71	3-8847-01	AP AGV誘導用磁気テープ ソフト	14,000	<b>16,500</b>
71	3-7361-01	AP AGV誘導用磁気テープAGV5025	14,000	<b>16,500</b>
71	4-922-01	アズビュア表面保護テープAPHG6015	3,750	<b>3,980</b>
71	2-4223-01	アズビュア装置保護フィルム透明510幅	21,850	<b>23,100</b>
71	2-4223-02	アズビュア装置保護フィルム透明1020幅	17,250	<b>18,300</b>
71	2-4223-03	アズビュア装置保護フィルム青510幅	21,850	<b>23,100</b>
71	2-4223-04	アズビュア装置保護フィルム青1020幅	17,250	<b>18,300</b>
72	4-1076-01	アズビュアESD光沢PETラインテープ橙	4,500	<b>4,650</b>
72	4-1076-02	アズビュアESD光沢PETラインテープ白	4,500	<b>4,650</b>
72	4-1076-03	アズビュアESD光沢PETラインテープ黄	4,500	<b>4,650</b>
72	2-9983-01	フロアマーキングテープEPAAS50	4,000	<b>4,100</b>
73	1-7169-52	APESDテープロゴ付 19mm 10巻	12,000	<b>13,900</b>
73	1-7169-51	AP ESDテープ ロゴ付 50mm	13,300	<b>15,400</b>
73	1-3934-51	AP ESDテープ透明19mm幅 10本	7,500	<b>9,400</b>
73	1-3934-52	アズビュア ESDテープ 透明50mm幅	10,200	<b>12,800</b>
73	3-7374-01	AP帯電防止 両面テープ25mmX50M	3,000	<b>3,300</b>
73	3-7374-02	AP帯電防止 両面テープ50mmX50M	6,000	<b>6,600</b>
73	3-7374-51	帯電防止両面テープ25mmX50M10巻入	27,500	<b>30,300</b>
73	3-7374-52	帯電防止両面テープ50mmX50M5巻入	27,500	<b>30,300</b>
73	3-7375-01	AP導電性 両面テープ25mmX50M	10,000	<b>11,000</b>
73	3-7375-02	AP導電性 両面テープ50mmX50M	20,000	<b>22,000</b>
73	3-7375-51	導電性両面テープ25mm×50M10巻入	96,000	<b>106,000</b>

# ■アズビュア クリーン環境・静電気対策カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
73	3-7375-52	導電性両面テープ50mm×50M5巻入	96,000	<b>106,000</b>
74	1-3022-51	APポリイミドテープCCT130AS19	28,500	<b>31,500</b>
74	1-7057-53	APフッ素シールテープ 13×15	1,100	<b>1,400</b>
74	3-3373-11	ステンレステープカッター CQ-507	17,000	<b>17,900</b>
75	1-4766-54	APスーパーワイパーエコノAS0924	23,000	<b>24,300</b>
75	1-7279-51	アズビュアプロブレアクロスⅡ 10枚	4,850	<b>5,200</b>
76	1-7184-01	アズビュアモップハンドル MC-03	11,200	<b>11,900</b>
76	1-7184-13	アズビュアプロブレアⅡモップTP2-M	3,800	<b>4,100</b>
80	1-9078-21	アナログ出カユニットSEM1100EXA	21,000	<b>24,000</b>
81	1-4277-72	APリストストラップⅡポリエステルバンド	5,500	<b>6,400</b>
81	1-4265-71	APリストストラップⅡ ステンレスバンド	9,000	<b>10,500</b>
83	4-1074-01	アズビュアESDソックス 黒 M	850	<b>1,100</b>
83	4-1074-02	アズビュアESDソックス 黒 S	850	<b>1,100</b>
84	1-4278-71	APフットストラップⅡ ヒール	5,700	<b>6,640</b>
84	1-4279-71	APフットストラップⅡ トゥー	5,700	<b>6,640</b>
85	1-4295-04	AP ESDポリエステル手袋ショートLL	1,850	<b>1,960</b>
85	1-4295-03	APESDポリエステル手袋ショートL+双	1,850	<b>1,960</b>
85	1-4295-02	AP ESDポリエステル手袋ショート M	1,850	<b>1,960</b>
85	1-4295-01	APESDポリエステル手袋短 S 10双	1,850	<b>1,960</b>
85	1-4297-04	アズビュアPUラミネート手袋LL 10双	3,050	<b>3,230</b>
85	1-4297-03	アズビュアPUラミネート手袋 L 10双	3,050	<b>3,230</b>
85	1-4297-02	アズビュアPUラミネート手袋 M 10双	3,050	<b>3,230</b>
85	1-4297-01	アズビュアPUラミネート手袋 S 10双	3,050	<b>3,230</b>
89	1-4255-01	ESDシート CCBP1206GR	23,000	<b>24,100</b>
89	1-4255-02	ESDシート CCBP1206GL	23,000	<b>24,100</b>
89	1-4255-03	ESDシート CCBP1209GR	33,200	<b>34,900</b>
89	1-4255-04	ESDシート CCBP1209GL	33,200	<b>34,900</b>
89	1-4255-05	ESDシート CCBP1212GR	45,300	<b>47,700</b>
89	1-4255-06	ESDシート CCBP1212GL	45,300	<b>47,700</b>
89	1-4255-07	アズビュアESDシート1000幅 緑	36,000	<b>37,800</b>
89	1-4255-08	アズビュアESDシート1000幅 灰	36,000	<b>37,800</b>
89	1-4255-09	AP ESDシート 1000幅アイボリー	40,000	<b>42,000</b>
89	1-4255-10	AP ESDシート 1000幅 緑色光沢	34,300	<b>36,300</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	1-4255-21	ESDシート Lグリーン 1210LGN	37,500	<b>40,900</b>
89	3-1733-01	アズビュアESDシート1210GR-A	43,700	<b>46,100</b>
91	1-5115-01	アズビュア導電性PVCシート グリッド	33,200	<b>35,100</b>
91	1-5115-12	アズビュア導電性PVCシート クリア	39,800	<b>42,100</b>
91	1-5115-13	グリッド10m AP導電性PVCシート	14,300	<b>14,900</b>
91	1-5115-14	クリア10m AP導電性PVCシート	16,500	<b>17,200</b>
91	1-7179-01	APPVCフロアマットグレー系大理石模様	36,800	<b>40,600</b>
95	4-1076-01	アズビュアESD光沢PETラインテープ橙	4,500	<b>4,650</b>
95	4-1076-02	アズビュアESD光沢PETラインテープ白	4,500	<b>4,650</b>
95	4-1076-03	アズビュアESD光沢PETラインテープ黄	4,500	<b>4,650</b>
95	2-9983-01	フロアマーキングテープEPAAS50	4,000	<b>4,100</b>
95	1-7169-52	APESDテープロゴ付 19mm 10巻	12,000	<b>13,900</b>
95	1-7169-51	AP ESDテープ ロゴ付 50mm	13,300	<b>15,400</b>
96	1-3934-51	AP ESDテープ透明19mm幅 10本	7,500	<b>9,400</b>
96	1-3934-52	アズビュア ESDテープ 透明50mm幅	10,200	<b>12,800</b>
96	3-7374-01	AP帯電防止 両面テープ25mmX50M	3,000	<b>3,300</b>
96	3-7374-02	AP帯電防止 両面テープ50mmX50M	6,000	<b>6,600</b>
96	3-7374-51	帯電防止両面テープ25mmX50M+巻入	27,500	<b>30,300</b>
96	3-7374-52	帯電防止両面テープ50mmX50M5巻入	27,500	<b>30,300</b>
96	3-7375-01	AP導電性 両面テープ25mmX50M	10,000	<b>11,000</b>
96	3-7375-02	AP導電性 両面テープ50mmX50M	20,000	<b>22,000</b>
96	3-7375-51	導電性両面テープ25mm×50M10巻入	96,000	<b>106,000</b>
96	3-7375-52	導電性両面テープ50mm×50M5巻入	96,000	<b>106,000</b>
96	1-3022-51	APポリイミドテープCCT130AS19	28,500	<b>31,500</b>
97	1-7178-61	AP ESDクリアラミネートフィルムA4	12,650	<b>14,100</b>
97	1-7178-62	AP ESDクリアラミネートフィルムA3	21,900	<b>24,000</b>
97	1-4799-61	アズビュアESDクリアファイル A4	2,300	<b>2,540</b>
98	1-4756-11	アズビュアクリップボード 透明 CB-1	4,550	<b>4,800</b>
98	3-3373-11	ステンレステープカッター CQ-507	17,000	<b>17,900</b>
102	1-2261-11	AP滅菌ワイパー AP5509 50枚	3,600	<b>4,490</b>
102	1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー AP5509	35,700	<b>47,000</b>
102	2-4940-01	滅菌クリーンペーパー A4 青 10袋	19,600	<b>30,500</b>
102	2-4940-02	滅菌クリーンペーパー A4 白 10袋	19,600	<b>30,500</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価 格 改 定 表

アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

# ■アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
16	1-7832-21	防毒マスク 6500QLS CL2-3	3,430	<b>3,470</b>
16	1-7832-22	防毒マスク 6500QLM CL2-3	3,430	<b>3,470</b>
16	1-7832-23	防毒マスク 6500QLL CL2-3	3,430	<b>3,470</b>
16	3-7315-04	防毒マスク面体 6001/5911-S1	2,200	<b>2,220</b>
16	3-7315-05	防毒マスク面体 6002/5911-S1	3,700	<b>3,740</b>
16	3-7315-06	防毒マスク面体 6004	2,890	<b>2,920</b>
16	3-7315-07	防毒マスク面体 60921-L3	4,580	<b>4,630</b>
16	3-7315-09	防毒マスク面体 60928J-L3	7,000	<b>7,070</b>
16	1-7251-02	交換用ろ過材 2091	1,350	<b>1,370</b>
19	3-7314-01	化学防護服 4510 M	960	<b>1,040</b>
19	3-7314-02	化学防護服 4510 L	960	<b>1,040</b>
19	3-7314-03	化学防護服 4510 XL	960	<b>1,040</b>
19	3-7314-04	化学防護服 4510 XXL	960	<b>1,040</b>
20	2-9046-01	保護メガネSS-9722	300	<b>310</b>
22	2-9677-01	汗取りパット67青	330	<b>440</b>
22	2-9677-02	汗取りパット67黒	330	<b>440</b>
22	2-9677-03	汗取りパット67DX	390	<b>520</b>
24	3-9514-01	すべり止めテープ V-10-1	800	<b>960</b>
24	3-9514-02	すべり止めテープ V-10-4	800	<b>960</b>
24	3-9514-03	すべり止めテープ V-10-5	800	<b>960</b>
24	3-9514-04	すべり止めテープ V-10-8	800	<b>960</b>
24	3-9514-05	すべり止めテープ V-10-12	1,400	<b>1,690</b>
28	3-9855-11	ドレインカバー 28468	22,000	<b>19,800</b>
28	3-9855-12	ドレインカバー 28470	38,000	<b>34,200</b>
28	3-9855-13	ドレインカバー 28472	51,000	<b>45,900</b>
28	3-9855-14	ドレインカバー 28474	57,000	<b>51,300</b>
29	3-6589-01	液体吸収マット GAM75 100枚	10,400	<b>10,900</b>
29	3-6589-02	液体吸収マット OAM75 100枚	8,800	<b>9,300</b>
29	3-6589-03	液体吸収マット CAM75 100枚	13,000	<b>13,700</b>
29	2-9527-01	液体吸収シートGB100M	15,600	<b>18,600</b>
29	2-9527-02	液体吸収シートOB100M	15,600	<b>18,600</b>
29	2-9527-03	液体吸収シートCB100M	22,000	<b>23,000</b>
29	3-1581-02	液体吸収ロールOR250	13,500	<b>13,000</b>
29	3-1581-03	液体吸収ロールCR250	22,400	<b>24,000</b>
30	2-985-01	緊急液体吸収キットGSK6E	23,000	<b>27,500</b>
30	2-985-02	緊急液体吸収キットOSK6E	21,000	<b>25,000</b>
30	2-985-03	緊急液体吸収キットCSK6E	24,000	<b>28,500</b>
33	4-552-01	ブラシマット HM1	1,900	<b>1,800</b>
33	4-552-02	ブラシマット HM2	1,400	<b>1,300</b>
38	3-8608-01	ステンレス製フィルターハウジング 小	42,000	<b>47,000</b>
38	3-8608-02	ステンレス製フィルターハウジング 中	59,800	<b>67,000</b>
38	3-8608-03	ステンレス製フィルターハウジング 大	79,800	<b>89,000</b>
39	3-771-12	補修用PPカップ 600ml用ホルダー	1,600	<b>1,300</b>
39	1-4659-01	ディスボカップブロー成形 100ml-個	15	<b>16</b>
39	1-4659-02	ディスボカップブロー成形 150ml-個	19	<b>21</b>
39	1-4659-03	ディスボカップブロー成形 200ml-個	29	<b>32</b>
39	1-4659-04	ディスボカップブロー成形 300ml-個	38	<b>39</b>
39	1-4659-05	ディスボカップブロー成形 500ml-個	45	<b>49</b>
39	1-4659-06	ディスボカップブロー成形 1000ml-個	78	<b>86</b>
39	1-4659-07	ディスボカップブロー成形 2000ml-個	170	<b>183</b>
39	1-4659-11	ディスボカップブロー成形 100ml 千個	11,700	<b>12,800</b>
39	1-4659-12	ディスボカップブロー成形 150ml 千個	15,800	<b>17,200</b>
39	1-4659-13	ディスボカップブロー成形 200ml 千個	23,300	<b>25,300</b>
39	1-4659-14	ディスボカップブロー成形 300mlケース	16,000	<b>16,500</b>
39	1-4659-15	ディスボカップブロー成形 500mlケース	9,700	<b>10,500</b>
39	1-4659-16	ディスボカップブロー成形 1000ml箱	6,800	<b>7,500</b>
39	1-4659-17	ディスボカップブロー成形 2000ml箱	15,700	<b>17,000</b>
43	3-8847-01	AP AGV誘導用磁気テープ ソフト	14,000	<b>16,500</b>
43	3-7361-01	AP AGV誘導磁気テープAGV5025	14,000	<b>16,500</b>
43	4-922-01	アズビュア表面保護テープAPHG6015	3,750	<b>3,980</b>
44	3-7251-01	ストレッチフィルム BA 20μ	7,060	<b>8,180</b>
44	3-7251-02	ストレッチフィルム BB 18μ	5,970	<b>6,720</b>
44	3-7251-03	ストレッチフィルム HB 17μ	5,540	<b>6,240</b>
44	3-7251-04	ストレッチフィルムスーパーテリート12μ	6,930	<b>7,800</b>
44	3-7251-05	ストレッチフィルム Aテリート 8μ	6,720	<b>7,550</b>
44	3-7248-01	ワールドバンド LB-12.0 青	8,670	<b>9,760</b>
44	3-7248-02	ワールドバンド LB-12.0 黄	8,670	<b>9,760</b>
44	3-7248-03	ワールドバンド LB-15.5 青	8,670	<b>9,760</b>
44	3-7248-04	ワールドバンド LB-15.5 黄	8,670	<b>9,760</b>
44	3-1621-01	PPバンドGOB-12 青	4,240	<b>4,420</b>
44	3-1621-02	PPバンドGOB-12 黄	4,240	<b>4,420</b>
44	3-1621-03	PPバンドGOB-15.5 青	4,000	<b>4,420</b>
44	3-1621-04	PPバンドGOB-15.5 黄	4,000	<b>4,420</b>
44	3-1622-01	PPバンドGOB-S 青	2,000	<b>2,070</b>
44	3-1622-02	PPバンドGOB-S 黄	2,000	<b>2,070</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
45	3-7219-01	産業用PE規格袋 L-1	10,400	<b>13,000</b>
45	3-7219-02	産業用PE規格袋 L-3	12,000	<b>15,000</b>
45	3-7219-03	産業用PE規格袋 L-7	12,800	<b>16,100</b>
45	3-7219-04	産業用PE規格袋 L-9	15,000	<b>19,200</b>
47	3-6579-01	スチール台車 SHT150	3,980	<b>4,800</b>
47	3-6579-02	スチール台車 SHT300	7,200	<b>8,800</b>
47	3-6579-11	スチール台車 SHTW150	13,500	<b>16,000</b>
47	3-9932-01	折り畳み式小型台車 HS-550G 緑	4,900	<b>5,300</b>
47	3-9932-02	折り畳み式小型台車 HS-550P 桃	4,900	<b>5,300</b>
47	3-6563-01	静音樹脂台車 SPC150	8,000	<b>9,000</b>
47	3-6563-02	静音樹脂台車 SPC300	15,000	<b>16,500</b>
47	3-6564-01	静音樹脂台車 SPC150FB	10,500	<b>11,500</b>
47	3-6872-01	木製平台車 WFT4530	2,100	<b>2,500</b>
47	3-6872-02	木製平台車 WFT6045	3,100	<b>3,700</b>
47	3-6872-03	木製平台車 WFT9060	4,300	<b>5,000</b>
47	3-9965-01	連結式平台車 RA-480	3,200	<b>3,400</b>
47	3-9965-02	連結式平台車 RA-680	5,200	<b>5,600</b>
48	3-7326-01	カゴ台車 SK-461D	29,500	<b>33,500</b>
51	3-136-01	パネルラック MS-630	20,000	<b>25,000</b>
51	3-136-11	バンチングパネル HPO6-8-630	4,500	<b>5,000</b>
51	3-136-12	コンテナ設置用レールHPO6-5-630	1,500	<b>1,700</b>
52	2-575-01	耐薬キャビネット9733000	9,200	<b>9,800</b>
52	2-575-02	耐薬キャビネット9732000	13,400	<b>14,000</b>
52	2-575-03	耐薬キャビネット9734000	14,200	<b>15,100</b>
52	2-575-11	耐薬キャビネット9733000組立済	14,200	<b>14,800</b>
52	2-575-12	耐薬キャビネット9732000組立済	19,400	<b>20,000</b>
52	2-575-13	耐薬キャビネット9734000組立済	20,200	<b>21,000</b>
52	3-1613-01	プラスチックキャビネット9762000	16,300	<b>17,500</b>
52	3-1613-02	プラスチックキャビネット9760000	25,500	<b>26,600</b>
52	3-1613-11	ブラキャビネット9762000組立済	22,300	<b>23,500</b>
52	3-1613-12	ブラキャビネット9760000組立済	31,500	<b>32,500</b>
52	3-1614-01	プラスチックキャビネット9752000	16,300	<b>17,500</b>
52	3-1614-02	プラスチックキャビネット9750000	25,500	<b>27,200</b>
52	3-1614-03	プラスチックキャビネット9751000	26,500	<b>28,100</b>
52	3-1614-11	ブラキャビネット9752000組立済	22,300	<b>23,500</b>
52	3-1614-12	ブラキャビネット9750000組立済	31,500	<b>33,000</b>
52	3-1614-13	ブラキャビネット9751000組立済	32,500	<b>34,000</b>
52	3-6575-01	ヘビーキャビネット HC88	45,000	<b>49,800</b>
52	3-6575-02	ヘビーキャビネット HC176	75,000	<b>85,000</b>
53	3-6320-01	保管庫 H25CS7021	24,000	<b>25,200</b>
53	3-5320-02	保管庫 H200C7021	28,000	<b>29,400</b>
55	1-3641-01	作業用踏台 G-031	19,200	<b>23,000</b>
55	1-3641-05	作業用踏台 G-051	25,700	<b>29,000</b>
55	1-3641-02	作業用踏台 G-062	33,000	<b>40,000</b>
55	1-3641-06	作業用踏台 G-082	41,700	<b>47,000</b>
55	1-3641-03	作業用踏台 G-093	48,000	<b>58,000</b>
55	1-3641-07	作業用踏台 G-123	60,200	<b>67,500</b>
55	1-3641-04	作業用踏台 G-124	81,000	<b>97,500</b>
57	3-7235-01	電工ドラム NR-304D-S	6,900	<b>13,700</b>
57	3-7235-02	電工ドラム NP-EB34	20,000	<b>34,700</b>
57	3-7234-01	電工ドラム NPW-E33	17,600	<b>26,400</b>
57	3-7234-02	電工ドラム NPW-303	14,600	<b>22,000</b>
59	3-9515-01	研磨布シート #60 10枚	780	<b>900</b>
59	3-9515-02	研磨布シート #80 10枚	720	<b>830</b>
59	3-9515-03	研磨布シート #100	670	<b>780</b>
59	3-9515-04	研磨布シート #150 10枚	670	<b>780</b>
59	3-9515-05	研磨布シート #240 10枚	670	<b>780</b>
59	3-9515-06	研磨布シート #320 10枚	670	<b>780</b>
59	3-9515-07	研磨布シート #400 10枚	670	<b>780</b>
60	3-9516-01	耐水研磨紙 #120 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-02	耐水研磨紙 #150 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-03	耐水研磨紙 #180 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-04	耐水研磨紙 #240 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-05	耐水研磨紙 #320 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-06	耐水研磨紙 #400 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-07	耐水研磨紙 #600 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-08	耐水研磨紙 #800 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-09	耐水研磨紙 #1000	550	<b>630</b>
60	3-9516-10	耐水研磨紙 #1200 10枚	550	<b>630</b>
60	3-9516-11	耐水研磨紙 #1500 10枚	660	<b>750</b>
60	3-9516-12	耐水研磨紙 #2000 10枚	710	<b>800</b>
63	2-016-01	小型ボール盤DP-A	24,800	<b>34,800</b>
63	2-016-02	小型ボール盤 DP-2A	56,000	<b>63,200</b>
64	3-6046-01	斬鉄帯のこ盤 BS-23	190,000	<b>260,000</b>
65	3-9961-01	サーモグラフィ TIM03V	69,000	<b>74,000</b>

# ■アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
65	4-2497-01	TIM038V サーマグラフィ	89,000	<b>95,400</b>
73	4-560-01	台はかり PLS30K1	42,500	<b>44,000</b>
73	4-560-02	台はかり PLS60K1	42,500	<b>44,000</b>
73	4-560-03	台はかり PLS150K5	42,500	<b>44,000</b>
73	4-559-01	防水台はかり WPLS30K1	70,000	<b>73,000</b>
73	4-559-02	防水台はかり WPLS60K1	74,000	<b>78,000</b>
73	4-559-03	防水台はかり WPLS150K5	78,000	<b>79,980</b>
74	4-483-02	AXC20K01 精密大容量電子天秤	75,000	<b>78,000</b>
74	4-483-01	精密大容量電子天秤 AXC30K01	98,000	<b>100,000</b>
74	4-540-01	卓上台はかり BPS3K01	35,000	<b>36,000</b>
74	4-540-02	卓上台はかり BPS6K01	35,000	<b>36,000</b>
74	4-540-03	卓上台はかり BPS15K05	35,000	<b>36,000</b>
74	4-540-04	卓上台はかり BPS30K1	35,000	<b>36,000</b>
77	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	35,000	<b>44,000</b>
78	4-573-01	マイクロメータスタンド MMS025	3,200	<b>3,300</b>
79	4-485-01	M型標準ノギス MAC100	3,300	<b>3,400</b>
79	4-485-02	M型標準ノギス MAC150	3,300	<b>3,400</b>
79	4-485-03	M型標準ノギス MAC200	4,500	<b>4,600</b>
79	4-485-01-20	M型標準ノギスMAC100 校正証明書付	7,300	<b>7,400</b>
79	4-485-02-20	M型標準ノギスMAC150 校正証明書付	7,300	<b>7,400</b>
79	4-485-03-20	M型標準ノギスMAC200 校正証明書付	8,500	<b>8,600</b>
80	1-7188-21	デジタルノギス GDCS-100	9,400	<b>10,500</b>
80	1-7188-22	デジタルノギス GDCS-150	10,400	<b>11,500</b>
80	1-7188-23	デジタルノギス GDCS-200	15,000	<b>16,500</b>
80	1-7188-24	デジタルノギス GDCS-300	24,600	<b>27,000</b>
80	1-7188-21-20	デジタルノギス GDCS-100校正書付	13,400	<b>14,500</b>
80	1-7188-22-20	デジタルノギス GDCS-150校正書付	14,400	<b>15,500</b>
80	1-7188-23-20	デジタルノギス GDCS-200校正書付	19,000	<b>20,500</b>
80	1-7188-24-20	デジタルノギス GDCS-300校正書付	28,600	<b>31,000</b>
81	3-6036-11	標準形ダイヤルゲージ WDI-10	4,400	<b>4,800</b>
82	3-7263-01	エコミーコンベックス EMT316	200	<b>220</b>
82	3-7263-02	エコミーコンベックス EMT519	280	<b>300</b>
83	61-6182-55	マグネットベース SB-6C	3,900	<b>4,300</b>
83	61-6182-56	マグネットベース SB-6B	4,800	<b>5,300</b>
83	61-6182-58	マグネットベース SB-80F	7,000	<b>7,800</b>
83	3-7160-01	マグネットベース SB-100G	9,300	<b>10,500</b>
84	3-8604-01	マグネットVブロックECE-507 2個	49,500	<b>55,000</b>
84	3-8604-02	マグネットVブロックECE-510 2個	78,000	<b>86,000</b>
84	3-8606-01	マグネットホルダ台 ECE-511PB	4,900	<b>5,400</b>
84	3-8606-02	マグネットホルダ台 ECE-611PB	4,200	<b>4,600</b>
84	3-8606-03	マグネットホルダ台 ECE-411PB	6,900	<b>7,600</b>
84	3-8606-04	マグネットホルダ台 ECE-311PB	3,800	<b>4,200</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
84	3-8606-05	マグネットホルダ台 ECE-318PB	5,800	<b>6,400</b>
84	3-8606-06	マグネットホルダ台 ECE-322PB	9,900	<b>11,000</b>
84	3-9858-01	中量作業台 WH-5I	65,000	<b>69,000</b>
84	3-9858-02	中量作業台 WH-6I	73,000	<b>78,000</b>
86	3-108-01	ミラー MS-391	2,980	<b>3,200</b>
86	3-108-02	ミラー 1PK-390G	2,980	<b>3,500</b>
89	3-9978-01	ドライバーセット SD-081A	1,850	<b>1,980</b>
89	3-9978-02	ドライバーセット SD-081B	1,900	<b>2,000</b>
90	3-9977-01	マイクロニッパー 1PK-037S	620	<b>780</b>
91	3-9924-01	フラットノーズブライヤー 1PK-054S	620	<b>760</b>
91	3-9924-02	フラットノーズブライヤー 1PK-706	950	<b>1,100</b>
91	3-9920-02	ノーズグリップブライヤー PN-378E	1,500	<b>1,700</b>
91	3-9919-02	グリップブライヤー PN-378D	1,500	<b>1,700</b>
92	3-9921-01	モンキーレンチ 1PK-H026	1,000	<b>1,100</b>
92	3-9921-02	モンキーレンチ 1PK-H028	1,300	<b>1,400</b>
93	3-9960-01	両口スパナセット 9本入り	6,500	<b>7,100</b>
93	3-9960-02	両口スパナセット 13本入り	11,500	<b>12,800</b>
95	3-9925-02	六角棒レンチセット HW-229B	1,200	<b>1,300</b>
95	3-9976-01	ナイフ型六角棒レンチセットHW-121M	1,400	<b>1,500</b>
97	3-9958-01	ケーブルカッター 8PK-SR500	16,500	<b>18,700</b>
97	3-9351-01	両面ハトメ バンチセット 51321	1,200	<b>1,260</b>
97	3-9351-02	両面ハトメ バンチセット 51322	1,200	<b>1,260</b>
97	3-9351-03	両面ハトメ バンチセット 51323	1,200	<b>1,260</b>
97	3-9351-04	両面ハトメ バンチセット 51624	1,100	<b>1,160</b>
97	3-9351-05	両面ハトメ バンチセット 51625	1,100	<b>1,160</b>
97	3-9351-06	両面ハトメ バンチセット 51626	1,200	<b>1,260</b>
97	3-9351-07	両面ハトメ バンチセット 51627	1,200	<b>1,260</b>
97	3-9352-01	両面ハトメブライヤーセット 51331	2,200	<b>2,320</b>
97	3-9352-02	両面ハトメブライヤーセット 51332	2,200	<b>2,320</b>
97	3-9352-03	両面ハトメブライヤーセット 51333	2,200	<b>2,320</b>
97	3-9352-04	両面ハトメブライヤーセット 51620	2,150	<b>2,260</b>
97	3-9352-05	両面ハトメブライヤーセット 51621	2,150	<b>2,260</b>
97	3-9352-06	両面ハトメブライヤーセット 51622	2,200	<b>2,320</b>
97	3-9352-07	両面ハトメブライヤーセット 51623	2,200	<b>2,320</b>
98	3-9923-01	ツールバッグ ST-5102	2,800	<b>3,300</b>
101	4-2852-01	WLS3-1000 耐候性フレコンバッグ	3,200	<b>2,980</b>
106	3-9062-01	シリカゲル 5g 500個	2,500	<b>2,800</b>
106	3-9062-02	シリカゲル 10g 300個	2,700	<b>3,100</b>
106	3-9062-03	シリカゲル 20g 100個	1,700	<b>1,900</b>
106	3-9062-04	シリカゲル 30g 100個	2,900	<b>3,300</b>
106	3-9062-05	シリカゲル 50g	2,100	<b>2,400</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価 格 改 定 表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より  
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**



# ■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
4	62-8252-44	58217 温熱治療器 ぽっかぽか	30,000	<b>18,000</b>
4	7-8552-01	87551 温熱治療器 あっため帯黒	20,000	<b>18,000</b>
4	7-8552-02	68639 温熱治療器 あっため帯赤	20,000	<b>18,000</b>
13	8-5794-01	ランドリーカート BP021	24,600	<b>27,060</b>
22	7-3234-31	ピュアクリンR小判 200枚	130	<b>150</b>
22	7-3234-32	ピュアクリンR中判 200枚	140	<b>160</b>
22	7-3234-11	ピュアクリンR 小判ケース販売42袋入	4,640	<b>5,200</b>
22	7-3234-02	ピュアクリンR中判ケース販売 6000枚	3,600	<b>4,100</b>
24	7-4112-01	スーパーロングトイレットペーパーシングル	480	<b>520</b>
24	7-4112-02	スーパーロングトイレットペーパーw 4個	480	<b>520</b>
32	7-4570-01	レジロールスタンドRGST	8,500	<b>8,800</b>
49	7-5801-01	ノンスリップマット HS-N19 ピンク	1,200	<b>1,460</b>
49	7-5801-02	ノンスリップマット HS-N19 ブルー	1,200	<b>1,460</b>
63	7-7580-01	単品 舌クリーナー 白	400	<b>320</b>
63	7-7580-51	舌クリーナー 白 徳用12本	4,300	<b>3,450</b>
69	7-2786-01	口腔ケアウェットシート50枚MW8109	280	<b>310</b>
69	7-2786-51	ウェットシートMW8109 50×40袋	10,200	<b>11,300</b>
75	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	135	<b>142</b>
77	7-6287-01	EC125T プロシア耳カバー 百枚	1,100	<b>980</b>
78	0-535-11	足浴器 FC-2	6,000	<b>6,500</b>
79	8-7012-02	折りたたみシャワーベンチSBF-12BL	18,000	<b>19,800</b>
79	8-7013-02	折りたたみシャワーベンチSBF-11BL	20,000	<b>22,000</b>
83	7-2351-01	シャワーベンチN-FCM-Aブルー	22,500	<b>24,000</b>
83	7-2351-02	シャワーベンチN-FCM-Dオレンジ	22,500	<b>24,000</b>
85	0-7817-24	シャトレチェアC O型 STR6203	97,500	<b>98,000</b>
85	0-7817-25	シャトレチェアC U型 STR6204	97,500	<b>98,000</b>
85	63-7882-69	YC-846GR らくらく浴用キャリー	75,000	<b>82,500</b>
85	63-7882-70	YC-746GR らくらく浴用キャリー	80,000	<b>88,000</b>
85	0-7265-21	シャワーキャリー LX-II O	74,000	<b>77,000</b>
85	7-1411-01	シャワーキャリー LW	77,000	<b>80,000</b>
87	7-8969-01	515320リクライニングシャワーキャリ	86,000	<b>98,000</b>
87	0-7264-01	リクライニングシャワーキャリー ALIV	350,000	<b>368,000</b>
89	0-7266-01	バステア P	7,800	<b>8,500</b>
89	0-7267-01	バステア P(吸盤セット)	8,800	<b>9,500</b>
89	0-7312-11	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-005B	12,800	<b>13,500</b>
89	0-7312-12	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-005P	12,800	<b>13,500</b>
89	0-7312-13	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-004B	12,800	<b>13,500</b>
89	0-7312-14	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-004P	12,800	<b>13,500</b>
101	7-7614-01	本体キット フットウォッシュブラシ	4,600	<b>3,300</b>
101	7-7614-11	フットウォッシュブラシ交換用スポンジ3個	2,300	<b>1,500</b>
101	7-4362-01	ロングハンドルスポンジ	700	<b>800</b>
101	7-4361-01	孫の手ブラシ	2,500	<b>2,800</b>
102	0-3919-12	タオル ブルー 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
102	0-3919-13	タオル ディープピンク 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
102	0-3919-14	タオル イエロー 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
102	0-3919-15	タオル ライトグリーン 12枚入	3,100	<b>3,400</b>
106	63-7882-72	MOB-100 マッキンリーケアベッド	88,000	<b>92,400</b>
106	63-7882-73	MOB-SB ベッドサイドボード	16,000	<b>17,600</b>
106	7-2269-01	マッキンリーケアベッドLMB-300S	198,000	<b>218,000</b>
106	7-2269-02	マッキンリーケアベッドLMB-300F	203,000	<b>223,000</b>
106	7-2269-03	マッキンリーケアベッドLMB-200S	178,000	<b>196,000</b>
106	7-2269-04	マッキンリーケアベッドLMB-200F	183,000	<b>201,000</b>
106	7-2269-11	マッキンリーケアベッド MPU-1950	22,000	<b>24,200</b>
106	7-2269-12	マッキンリーケアベッド LMB-KB	48,000	<b>52,800</b>
106	7-2269-13	マッキンリーケアベッド LMB-SR-L	14,000	<b>12,100</b>
106	7-2269-14	マッキンリーケアベッド RC-075	15,000	<b>16,500</b>
110	0-8142-01	耐水ベッドシートKW138081 10枚	3,200	<b>2,700</b>
112	8-3746-12	ダニ防止用カバー 敷きカバー シングル	9,500	<b>10,000</b>
112	8-3746-13	ダニ防止用カバー 敷きシート シングル	7,800	<b>8,000</b>
112	8-3746-15	ダニ防止用カバービローケース レギュラー	4,300	<b>5,000</b>
115	8-8155-01	テンビュール ミレニアムネックビローXS	15,000	<b>16,000</b>
115	8-8155-02	テンビュール ミレニアムネックビローS	16,000	<b>17,000</b>
115	8-8155-03	テンビュール ミレニアムネックビローM	17,000	<b>18,000</b>
115	8-8155-04	テンビュール ミレニアムネックビローL	18,000	<b>19,000</b>
115	0-9500-01	テンビュールMEDネックビロー XS	15,000	<b>17,000</b>
115	0-9500-02	テンビュールMEDネックビロー S	16,000	<b>18,000</b>
115	0-9500-03	テンビュールMEDネックビロー M	17,000	<b>19,000</b>
115	0-9500-04	テンビュールMEDネックビロー L	18,000	<b>20,000</b>
115	8-8158-01	テンビュールオリジナルネックビローJr.	9,000	<b>10,000</b>
115	8-8158-02	テンビュール オリジナルネックビローXS	13,000	<b>14,000</b>
115	8-8158-03	テンビュール オリジナルネックビローS	14,000	<b>15,000</b>
115	8-8158-04	テンビュール オリジナルネックビローM	15,000	<b>16,000</b>
115	8-8158-05	テンビュール オリジナルネックビローL	16,000	<b>17,000</b>
118	7-8040-01	43040 ロータークッション	8,800	<b>8,000</b>
120	8-4079-04	介護リフトするべ Y6Wセット	608,000	<b>650,000</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
121	7-1277-01	マルチマット ムニュCK0023BRB	8,700	<b>9,400</b>
121	7-1277-02	マルチマット ムニュCK0023BEB	8,700	<b>9,400</b>
121	7-1277-03	ムニュCK83848BR2AB	8,900	<b>9,600</b>
121	7-1277-04	ムニュCK83848BE2AB	8,900	<b>9,600</b>
122	8-1747-11	ベッドサイドテーブルSL-ⅢNo. 720	25,000	<b>26,000</b>
122	8-1748-11	ベッドサイドテーブルFL-ⅦNo. 721	28,000	<b>29,000</b>
122	7-5852-01	ベッドサイドテーブルKL 730	23,000	<b>24,000</b>
122	7-5851-01	ベッドサイドテーブルKLⅡ 732	32,500	<b>34,000</b>
126	7-7404-01	スーパ一体圧分散敷ふとん	43,000	<b>38,000</b>
129	8-8680-03	体位固定クッションSTC-40	5,800	<b>6,500</b>
129	8-8680-13	交換用外カバー STC-40用	2,000	<b>2,400</b>
132	0-6285-12	ビーズソフトクッション 1143-AS小	4,800	<b>5,100</b>
132	0-6285-11	ビーズソフトクッション 1142-AS大	10,000	<b>10,800</b>
134	0-567-02	デラックス角座1032	4,000	<b>4,100</b>
134	0-567-11	防水クッションカバー 1030-P	2,000	<b>2,200</b>
136	0-1614-02	5連 ソフトクールン	1,800	<b>1,500</b>
136	8-8621-01	クリスタルカラービロー雪だるまM ピンク	2,700	<b>3,200</b>
136	8-8621-04	クリスタルカラービロー雪だるまMイエロー	2,700	<b>3,200</b>
136	8-8621-02	クリスタルカラービロー雪だるまM ブルー	2,700	<b>3,140</b>
136	0-1241-04	クリスタルアイス L 39×18×4	3,700	<b>4,200</b>
137	8-7677-12	急速冷却バック クイックフリーズミニ	120	<b>140</b>
137	8-7677-11	急速冷却バック クイックフリーズRE	240	<b>270</b>
137	8-7677-13	急速冷却バッククイックフリーズ	400	<b>430</b>
156	63-7882-74	KC-2PU 多機能車いす パープル	59,000	<b>108,900</b>
156	63-7882-75	KC-2DB 多機能車いす ネイビー	59,000	<b>108,900</b>
156	63-7882-76	KC-2LG 多機能車いす ライトグレー	59,000	<b>108,900</b>
157	8-9386-11	車椅子 EW-20 緑チェック/ナイロン	33,000	<b>52,800</b>
157	8-9386-12	車椅子 EW-20 紺/ビニールレザー	33,000	<b>52,800</b>
157	8-7865-11	車椅子 EW-50GN	34,300	<b>55,000</b>
157	8-7035-01	車椅子KC-1PU パープル	48,300	<b>82,500</b>
157	8-7035-02	車椅子KC-1DB ネイビー	48,300	<b>82,500</b>
157	8-7035-03	車椅子KC-1LG ライトグレー	48,300	<b>82,500</b>
158	7-2276-01	車いす KS-80GC エアータイヤ仕様	91,000	<b>100,100</b>
158	7-2276-02	車いす KS-80NC エアータイヤ仕様	91,000	<b>100,100</b>
158	7-2276-03	車いすKS-80GCノンパンクタイヤ仕様	105,000	<b>115,500</b>
158	7-2276-04	車いすKS-80NCノンパンクタイヤ仕様	105,000	<b>115,500</b>
160	7-2275-01	車いす KS-70GC エアータイヤ仕様	89,000	<b>97,900</b>
160	7-2275-02	車いす KS-70NC エアータイヤ仕様	89,000	<b>97,900</b>
160	7-2275-03	車いすKS-70GCノンパンクタイヤ仕様	100,000	<b>110,000</b>
160	7-2275-04	車いすKS-70NCノンパンクタイヤ仕様	100,000	<b>110,000</b>
168	0-9501-01	ケアクッション 標準	15,000	<b>18,000</b>
168	0-9501-02	MEDケアクッション スーパーソフト	18,000	<b>21,000</b>
176	8-6500-21	らくらくあるくんRkun-IV点滴棒	9,500	<b>9,800</b>
179	8-9173-01	固定型歩行器HK-110	20,000	<b>22,000</b>
179	8-9174-01	固定型歩行器HK-120	21,000	<b>23,100</b>
179	8-2608-01	超ミニタイプ歩行器 XS-0088	8,800	<b>9,800</b>
179	8-2608-02	超ミニタイプ歩行器 XS-128S	12,800	<b>13,800</b>
179	8-2608-03	超ミニタイプ歩行器 XS-148E	14,800	<b>15,800</b>
181	7-8629-01	117500 レッツゴー ウッドパターン	39,500	<b>40,500</b>
181	7-8629-02	117501 レッツゴー レッド	39,500	<b>40,500</b>
182	8-6792-11	ハッピーミニ 117002	34,000	<b>35,000</b>
182	8-6792-12	ハッピーミニ 117003	34,000	<b>35,000</b>
182	8-6791-11	ハッピーⅡNB 117005	36,000	<b>37,000</b>
182	8-6791-12	ハッピーⅡNB 117006	36,000	<b>37,000</b>
182	8-6791-13	ハッピーⅡNB 抑速ブレーキ117007	74,000	<b>75,000</b>
182	8-6791-14	ハッピーⅡNB 抑速ブレーキ117008	74,000	<b>75,000</b>
182	7-8631-01	117004 ハッピーミニプレミアム	36,000	<b>37,000</b>
183	63-7883-05	HXS-395GY 歩行丸ワイド グレー	38,000	<b>41,800</b>
183	63-7883-06	HXS-395YL 歩行丸ワイドイエロー	38,000	<b>41,800</b>
183	7-2735-01	アームフィット AR-458E 肘受付	59,800	<b>64,800</b>
183	7-2735-03	アームフィットAR458T肘受無トレイ付	57,800	<b>60,000</b>
186	63-7882-89	YX-371SN スリムバスケット	22,000	<b>24,200</b>
186	63-7882-90	YX-371DN スリムバスケット	22,000	<b>24,200</b>
186	8-7034-01	シルバーカーCB-10NB ネイビー	27,000	<b>29,700</b>
186	8-7034-02	シルバーカーCB-10BR ブラウン	27,000	<b>29,700</b>
186	7-2270-01	アンティ UX-2KC	24,000	<b>26,400</b>
186	7-2270-02	アンティ UX-2NB	24,000	<b>26,400</b>
187	62-3799-33	TFR-10BG フォレスト ページュ	26,000	<b>28,600</b>
187	62-3799-34	TFR-10GN フォレスト ネイビー	26,000	<b>28,600</b>
189	0-5813-01	カラーステッキ 228 グリーン	3,500	<b>3,100</b>
189	0-5813-02	カラーステッキ 228 パープル	3,500	<b>3,100</b>
189	0-5813-03	カラーステッキ 228 ブラウン	3,500	<b>3,100</b>
189	0-5813-04	カラーステッキ 228 ブラック	3,500	<b>3,100</b>
189	0-9265-01	ステッキ 0401-SS8811	3,700	<b>3,800</b>
189	0-9265-02	ステッキ 0401-SS8812	3,700	<b>3,800</b>

# ■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
189	0-9265-03	ステッキ 0401ーSS8815	3,700	<b>3,800</b>
189	0-4405-02	ステッキ 222	4,600	<b>3,800</b>
190	0-9263-01	ステッキ 0401ーSO5815	4,100	<b>4,500</b>
190	0-9263-02	ステッキ 0401ーSO5812	4,100	<b>4,500</b>
192	8-9175-11	アルミ製4点支柱杖 AQー30BL	4,100	<b>6,500</b>
192	8-9175-12	アルミ製4点支柱杖AQー30OR	4,100	<b>6,500</b>
192	8-9175-13	アルミ製4点支柱杖AQー30BR	4,100	<b>6,500</b>
192	8-9175-21	替えゴム TGー13BK	430	<b>470</b>
192	7-8678-01	DDー13BKアルミ製4点支柱杖替えゴム	430	<b>470</b>
192	7-8677-01	DDー15BK 2段階4点支柱杖替えゴム	430	<b>470</b>
194	7-7602-01	Pair手が痛くならないクラッチ 2本	39,800	<b>29,800</b>
194	7-7602-11	手が痛くならないクラッチ 交換用先端ゴム	9,800	<b>7,000</b>
194	7-7602-12	手が痛くならないクラッチ用アームバンド	2,800	<b>2,000</b>
194	8-8586-11	ロフトランド杖 ErgoTech	2,250	<b>1,980</b>
194	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip 2個	1,400	<b>1,100</b>
194	8-8576-12	ロフトランドクラッチBase	980	<b>300</b>
194	8-8576-13	ウォーキングステッキ自立アタッチメント	1,450	<b>1,300</b>
196	8-8956-01	杖固定ホルダーL01	980	<b>1,380</b>
198	7-7446-01	茶S フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
198	7-7446-02	茶M フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
198	7-7446-03	茶L フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
198	7-7447-01	ストライプS フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
198	7-7447-02	ストライプM フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
198	7-7447-03	ストライプL フリースインナー保護帽	19,000	<b>17,000</b>
207	7-9066-01	SHー1Y くつべら イエロー	5,000	<b>5,500</b>
208	7-1902-01	木製踏台 SDシリーズ SD600ー90	16,700	<b>18,400</b>
208	7-1902-02	木製踏台 SDシリーズSD600ー120	17,400	<b>19,100</b>
208	7-1902-03	木製踏台 SDシリーズSD600ー150	18,200	<b>20,000</b>
208	7-1902-04	木製踏台 SDシリーズSD600ー180	19,400	<b>21,300</b>
209	61-7364-25	デクバック パーソナル	59,000	<b>68,000</b>
209	61-7364-26	デクバック M. P.	75,000	<b>85,000</b>
209	61-7364-27	デクバック シニア 90cm	84,000	<b>95,000</b>
209	61-7364-28	デクバック シニア 1.2m	93,000	<b>104,000</b>
209	61-7364-29	デクバック シニア 1.35m	96,000	<b>108,000</b>
209	61-7364-30	デクバック シニア 1.65m	126,000	<b>139,000</b>
209	61-7364-31	デクバック シニア 1.85m	155,000	<b>169,000</b>
209	61-7364-32	デクバック シニア 2.0m	168,000	<b>183,000</b>
210	7-1900-01	ブッシュアップL型ハンドBGPー01MO	20,000	<b>22,000</b>
210	7-1904-01	セレクトシリーズL型ハンドBG201MB	16,600	<b>18,200</b>
210	7-1904-02	セレクトシリーズL型ハンドBG201CG	16,600	<b>18,200</b>
210	7-2027-01	セレクトシリーズL型ハンドBG401MB	13,600	<b>15,000</b>
210	7-2027-02	セレクトシリーズL型ハンドBG401CG	13,600	<b>15,000</b>
210	7-1905-01	セレクトシリーズI型ハンドBG101MB	8,250	<b>9,100</b>
210	7-1905-02	セレクトシリーズI型ハンドBG101CG	8,250	<b>9,100</b>
210	7-1906-01	セレクトシリーズI型ハンドBG102MB	9,000	<b>9,900</b>
210	7-1906-02	セレクトシリーズI型ハンドBG102CG	9,000	<b>9,900</b>
210	7-1907-01	セレクトシリーズI型ハンドBG103MB	10,200	<b>11,200</b>
210	7-1907-02	セレクトシリーズI型ハンドBG103CG	10,200	<b>11,200</b>
210	7-1908-01	セレクトシリーズI型ハンドBG301MB	7,050	<b>7,800</b>
210	7-1908-02	セレクトシリーズI型ハンドBG301CG	7,050	<b>7,800</b>
210	7-2028-01	セレクトシリーズI型ハンドBG302MB	7,700	<b>8,500</b>
210	7-2028-02	セレクトシリーズI型ハンドBG302CG	7,700	<b>8,500</b>
210	7-2029-01	セレクトシリーズI型ハンドBG40MB	9,000	<b>9,900</b>
210	7-2029-02	セレクトシリーズI型ハンドBG40CG	9,000	<b>9,900</b>
225	0-8110-02	ベッドパン 差込式 H103ー10	1,100	<b>800</b>
226	0-361-09	尿器掛 角型 コーティング製	1,400	<b>1,700</b>
226	0-361-10	尿器掛 丸型 ステンレス製	2,100	<b>2,500</b>
226	0-361-11	尿器掛 メッシュ型	2,700	<b>3,200</b>
226	0-361-13	尿器掛 両口型	1,600	<b>1,900</b>
226	0-9941-11	尿器掛縦型用カバー(共通)	980	<b>1,030</b>
241	7-3305-13	TFXオートディスペンサー専用手指消毒剤	8,000	<b>9,000</b>
241	7-3305-14	フハンドウォッシュ1200ml	4,200	<b>4,840</b>
242	7-2342-01	ゴージョービュレルIHSーN 60mL	500	<b>550</b>
242	7-2342-02	ゴージョービュレルIHSーN 215mL	860	<b>950</b>
242	7-2342-03	ゴージョービュレルIHSーN 350mL	1,360	<b>1,500</b>
247	8-7842-01	サージカルマスクSMEBブルー 50枚	570	<b>760</b>
247	8-7842-02	サージカルマスクSMEPピンク 50枚	570	<b>760</b>
247	8-7842-03	サージカルマスク SMEW 白 50枚	990	<b>760</b>
247	8-7842-21	サージカルマスク SMEB 40箱	20,800	<b>27,700</b>
247	8-7842-22	サージカルマスク SMEP 40箱	20,800	<b>27,700</b>
247	8-7842-23	サージカルマスク SMEW 40箱	36,000	<b>27,700</b>
248	8-9532-01	防護マスク8210 N95Nスタンダード	2,750	<b>2,760</b>
248	61-7346-96	2114ーKIDS セーフマスクキッズ白	760	<b>650</b>
248	61-7346-97	2115ーKIDS セーフマスクキッズ青	760	<b>650</b>
250	7-8002-01	2wayーwhite 2wayエブロン	1,980	<b>1,600</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
251	0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋 L 100入	390	<b>350</b>
251	0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋 M 100入	390	<b>350</b>
251	0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋 S 100入	390	<b>350</b>
262	6-9785-13	残留塩素測定器 ヨウ化カリウム 20g	3,500	<b>3,700</b>
290	8-4386-31	交換用腕帯 HEMーCUFFーR24GY	2,000	<b>2,360</b>
290	8-4386-32	太腕用腕帯 HEMーRML31	2,000	<b>2,360</b>
290	8-4386-33	細腕用腕帯 HEMーCUFFーS24GY	2,000	<b>2,360</b>
290	8-1482-13	ACアダプター HHPーAM01	2,500	<b>2,940</b>
291	8-4389-21	電子血圧計用交換部品HEMーFM31	2,000	<b>2,360</b>
291	8-1482-13	ACアダプター HHPーAM01	2,500	<b>2,940</b>
292	8-1482-13	ACアダプター HHPーAM01	2,500	<b>2,940</b>
293	8-7116-21	上腕血圧計 HEMー1021	25,000	<b>28,000</b>
293	8-4391-11	上腕血圧計 HEMー1011	22,000	<b>24,600</b>
297	62-2822-55	MCー682 オムロン電子体温計	3,800	<b>4,300</b>
300	7-1356-01	パルスフロー ライトブルー	19,000	<b>12,400</b>
300	7-1356-02	パルスフロー ミントグリーン	19,000	<b>12,400</b>
300	7-1356-03	パルスフロー ベリーピンク	19,000	<b>12,400</b>
300	7-1356-04	パルスフロー レモンイエロー	19,000	<b>12,400</b>
300	7-1356-05	パルスフローローズピンク	19,000	<b>12,400</b>
302	0-4023-11	高性能ペンライト 196064	1,900	<b>1,980</b>
307	8-4392-32	体重体組成計 HBFー225ーPK	6,000	<b>6,800</b>
307	8-4392-31	体重体組成計 HBFー225ーB	6,000	<b>6,800</b>
307	8-4392-33	体重体組成計 HBFー225ーY	6,000	<b>6,800</b>
309	8-2144-01	注射台 SBHー252P	16,500	<b>17,500</b>
309	8-2144-02	注射台 SBHー252BL	16,500	<b>17,500</b>
309	8-8970-01	V字ビーズクッション用カバーIBCーMF	1,070	<b>1,150</b>
309	0-5371-01	カラー駆血帯 レッド	810	<b>840</b>
309	0-5371-02	カラー駆血帯 ブルー	810	<b>840</b>
309	0-5371-03	カラー駆血帯 グリーン	810	<b>840</b>
309	0-5371-04	カラー駆血帯 イエロー	810	<b>840</b>
309	0-5371-05	カラー駆血帯 ブラック	810	<b>840</b>
309	0-5371-06	カラー駆血帯 ベージュ	810	<b>840</b>
309	0-5371-21	カラー駆血帯 オレンジ	810	<b>840</b>
309	0-5371-22	カラー駆血帯 スカイブルー	810	<b>840</b>
309	0-5371-23	カラー駆血帯 ピンク	810	<b>840</b>
321	7-2395-01	コンプレッサー式ネブライザーNVー7012	8,800	<b>7,900</b>
322	8-8017-11	ネブライザーキット NEーC28ー1	1,200	<b>1,400</b>
322	8-8017-18	コンプレッサー式吸入器NEーC28ー3	800	<b>940</b>
322	8-8017-12	送気ホース NEーC28ー6	1,000	<b>1,200</b>
322	8-8017-13	エアフィルタセットNEーC28ー2 5個	300	<b>350</b>
323	0-6993-13	メッシュ式ネブライザー NEーU22ー1	200	<b>240</b>
327	0-3788-04	BMー500S エマジン小型吸引器	31,500	<b>34,000</b>
333	8-6454-01	ボンベスタンドO2Sー2	13,000	<b>15,000</b>
333	8-6454-02	ボンベスタンドO2Sー4	15,000	<b>17,000</b>
333	8-6454-03	ボンベスタンドO2Sー8	23,000	<b>27,000</b>
346	7-8386-01	MIー1200 遺体冷却剤	1,800	<b>1,400</b>
357	8-2002-01	爪やすり 1K700GT	3,180	<b>2,900</b>
357	8-2002-02	爪やすり 1K700G	1,500	<b>1,200</b>
358	7-8320-01	FS フットケアステップ	29,800	<b>19,000</b>
359	7-7719-01	KYー20 与薬カート	217,000	<b>192,000</b>
359	7-7719-02	KYー30 与薬カート	258,000	<b>231,000</b>
359	7-7719-03	KYー40 与薬カート	326,000	<b>290,000</b>
360	7-4750-01	与薬カート18床用MCーL2DC18P8	351,000	<b>362,000</b>
360	7-4749-01	与薬カート27床用MCーL2DC27P8	451,000	<b>460,000</b>
360	7-4748-01	与薬カート36床MCーL3DC36Pー8	533,000	<b>542,000</b>
361	0-3716-11	くすり整理キーケース 17060	2,350	<b>2,900</b>
361	0-3716-12	くすり整理ストックケース 17050	4,500	<b>5,500</b>
363	7-3667-01	チューブしぼり器M	1,700	<b>1,900</b>
363	7-3667-02	チューブしぼり器L	2,000	<b>2,200</b>
368	8-9253-01	上履きソックスニイビーS	1,100	<b>1,200</b>
375	7-7385-01	レッド ナビマルチはさみ	700	<b>560</b>
375	7-7385-02	ブルー ナビマルチはさみ	700	<b>560</b>
375	7-7385-03	ブラック ナビマルチはさみ	700	<b>560</b>
377	8-3371-01	診察台3点セット NDFーKCK	36,000	<b>40,000</b>
377	8-3371-02	診察台3点セット NDFーKCK70	39,000	<b>43,000</b>
379	7-3042-01	ナビロールシートツホワイ	580	<b>590</b>
380	8-5254-01	バースツール 白 6929ー91201	7,650	<b>8,800</b>
380	8-5254-02	バースツール 黒 6929ー92202	7,650	<b>8,800</b>
381	8-3922-01	チェアOAー1055EJ(VG1)ブルー	21,000	<b>23,600</b>
381	8-3922-02	チェアOAー1055EJ(VG1)ブラック	21,000	<b>23,600</b>
382	8-6463-01	ユニバーサルロビーベンチASー1239E	36,000	<b>41,000</b>
382	8-6463-02	ユニバーサルロビーベンチASー1239W	36,000	<b>41,000</b>
382	8-6463-03	ユニバーサルロビーベンチASー1239P	36,000	<b>41,000</b>
382	8-6463-04	ユニバーサルロビーベンチASー1239G	36,000	<b>41,000</b>
382	8-6464-01	ユニバーサルロビーベンチASー1239E	43,000	<b>48,000</b>

# ■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021

2021年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
382	8-6464-02	ユニバーサルロービーベンチAS-1839W	43,000	<b>48,000</b>
382	8-6464-03	ユニバーサルロービーベンチAS-1839P	43,000	<b>48,000</b>
382	8-6464-04	ユニバーサルロービーベンチAS-1839G	43,000	<b>48,000</b>
382	8-6465-01	ユニバーサルロービーベンチAS-1264B	50,000	<b>56,000</b>
382	8-6465-02	ユニバーサルロービーベンチAS-1264W	50,000	<b>56,000</b>
382	8-6465-03	ユニバーサルロービーベンチAS-1264P	50,000	<b>56,000</b>
382	8-6465-04	ユニバーサルロービーベンチAS-1264G	50,000	<b>56,000</b>
382	8-6466-01	ユニバーサルロービーベンチAS-1864B	59,000	<b>66,000</b>
382	8-6466-02	ユニバーサルロービーベンチAS-1864W	59,000	<b>66,000</b>
382	8-6466-03	ユニバーサルロービーベンチAS-1864P	59,000	<b>66,000</b>
382	8-6466-04	ユニバーサルロービーベンチAS-1864G	59,000	<b>66,000</b>
382	7-1330-01	滅菌バッグ用シーラーMB-5x200	25,000	<b>26,000</b>
382	7-1330-02	滅菌バッグ用シーラーMB-5x300	37,000	<b>39,000</b>
382	7-1330-03	滅菌バッグ用シーラーMB-5x400	48,000	<b>52,000</b>
388	7-3566-01	折りたたみ介護医療テーブル1人掛け用B	102,000	<b>111,000</b>
388	7-3566-02	折りたたみ介護医療テーブル1人掛け用M	102,000	<b>111,000</b>
388	7-3566-03	折りたたみ介護医療テーブル4人掛け用B	129,000	<b>141,000</b>
388	7-3566-04	折りたたみ介護医療テーブル4人掛け用M	129,000	<b>141,000</b>
388	7-3566-05	折りたたみ介護医療テーブル6人掛け用B	188,000	<b>199,000</b>
388	7-3566-06	折りたたみ介護医療テーブル6人掛け用M	188,000	<b>199,000</b>
388	8-2748-01	昇降テーブル 1890H	92,000	<b>106,000</b>
392	8-4538-01	スチールワゴンRFGW-STBL	13,500	<b>14,600</b>
392	8-4538-02	スチールワゴンRFGW-STPK	13,500	<b>14,600</b>
392	8-4538-03	スチールワゴンRFGW-STWH	13,500	<b>14,600</b>
393	8-4537-01	カルテワゴンRFFR-STBR	12,700	<b>13,700</b>
393	8-4537-02	カルテワゴンRFFR-STGN	12,700	<b>13,700</b>
395	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付きリネン袋	5,500	<b>6,300</b>
404	63-2742-93	WHS-1/RRD-1心拍センサ標準ST	69,000	<b>90,000</b>
404	63-2742-94	WHS-1 ウェアラブル心拍センサ	52,000	<b>58,000</b>
404	63-2742-99	UIR-10p myBeatディスプレイ電極	4,000	<b>4,400</b>
404	63-2743-02	SP-00-S/50 ブルーセンサー	5,500	<b>6,000</b>
404	63-2743-01	UER-MB myBeat ベルト電極	3,500	<b>3,900</b>
408	8-4475-01	パンフレットスタンドPS-110	16,800	<b>19,800</b>
408	8-4475-02	パンフレットスタンドPS-210	26,800	<b>31,800</b>
408	8-7077-03	マガジンラックRFMR2-NH	19,960	<b>21,400</b>
408	8-7077-04	マガジンラックRFMR2-DH	19,960	<b>21,400</b>
410	8-5256-01	折りたたみ式傘立て 61-382-1-1	8,300	<b>10,300</b>
410	8-5256-02	折りたたみ式傘立て 61-382-1-2	12,400	<b>14,300</b>

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
412	8-3455-01	キャビネット MCG-12C遮光	60,600	<b>64,400</b>
412	8-3455-02	キャビネット MCG-15C遮光	73,600	<b>76,400</b>
412	8-3455-03	キャビネット MCG-24C遮光	101,300	<b>97,300</b>
412	8-3455-04	キャビネット MCG-40C遮光	157,000	<b>136,400</b>
412	8-3454-11	キャビネット用仕切板 M3002	120	<b>115</b>
414	7-3180-11	エアマッサージ器交換用エアブーツ両足	30,000	<b>27,000</b>
414	7-3180-17	交換用エアブーツ 右足	13,600	<b>12,000</b>
414	7-3180-18	交換用エアブーツ 左足	13,600	<b>12,000</b>
418	7-3551-01	電動楽らくムーブサイクルAFB3016	12,800	<b>14,800</b>
421	7-8850-01	PAH-UFO リハンス用制御ボックス	138,000	<b>180,000</b>
421	7-8851-01	PAL-100パワーアシスト制御ボックス	298,000	<b>398,000</b>
421	7-9051-01	No. 602 平行棒	33,000	<b>35,000</b>
423	7-7834-01	400C 練習用腰掛	150,000	<b>129,000</b>
423	7-7834-02	450C 練習用腰掛	160,000	<b>135,000</b>
433	8-3694-01	メジャー(JIS規格) KA-15ブルー	620	<b>670</b>
433	8-3694-02	メジャー(JIS規格) KA-15ピンク	620	<b>670</b>
433	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	4,200	<b>4,600</b>
441	7-8984-01	NINO505 アゴゴベル 132g	3,300	<b>3,500</b>
441	63-1870-81	NINO569R マラカス(小) 赤	1,000	<b>1,100</b>
441	63-1870-82	NINO569GG マラカス(小) 緑	1,000	<b>1,100</b>
441	63-1870-83	NINO582R マラカス(大) 赤	2,300	<b>2,500</b>
441	63-1870-84	NINO582GR マラカス(大) 緑	2,300	<b>2,500</b>
441	63-1870-88	NINO SET540 エッグシェイカー	1,500	<b>1,600</b>
441	63-1870-89	NINO SET540-2エッグシェイカー	1,500	<b>1,600</b>
442	63-1871-01	MM-17 卓上ツリーチャイム	20,000	<b>22,000</b>
443	61-6066-11	102944 ベジコンテナミニキャロット	550	<b>590</b>
443	61-6066-12	102945 ベジコンテナレタス	550	<b>590</b>
443	61-6066-13	102946 ベジコンテナサラダ法蓮草	550	<b>590</b>
443	61-6066-14	102947ベジコンテナミニチンゲンサイ	550	<b>590</b>
443	61-6066-15	102948 ベジコンテナトマト	550	<b>590</b>
467	3-663-05	アルカリ乾電池 LA-9VX1 1本入	260	<b>270</b>
474	0-399-11	救急箱 小	3,300	<b>3,700</b>
474	0-399-12	救急箱 中	3,600	<b>4,000</b>
474	0-399-13	救急箱 大	4,600	<b>5,000</b>
481	3-7719-01	カセットガス3本セットCB-250-OR	1,050	<b>1,100</b>
483	3-7824-01	簡易テント 71459002Type-M	14,500	<b>16,000</b>
485	63-7311-53	EF1800IS インバータ発電機	169,000	<b>171,630</b>
486	7-8843-01	NPW-EB23 6kg電エドラム	24,500	<b>29,400</b>
486	7-8843-02	NPW-EB33 7.7kg電エドラム	29,000	<b>34,400</b>



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

# 価格改定表

レンタルカタログ2021

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
20	1-5474-01-64	トルネード PM-201貸30日	14,000	17,000
89	4-463-02-60	超音波洗浄器 MCS-3P貸5日	4,000	4,500

 **アズワン株式会社**

☐ 大阪本社

☐ 東京オフィス

☐ つくば営業所

☐ 福岡営業所

☐ 横浜支店

☐ 静岡営業所

☐ 沖縄営業所

☐ 名古屋支店

☐ 京都営業所

☐ 札幌営業所

☐ 広島営業所

☐ 仙台営業所

☐ 高松営業所

# 価格改定表

## 感染症対策用品パンフレット

2021年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2021年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
15	64-3951-40	VPP-60 簡易飛沫防止パネルW600	7,700	8,400
15	64-3951-41	VPP-90 簡易飛沫防止パネルW900	8,400	9,200
15	64-3951-42	VPP-60飛沫防止パネルW600 5枚	35,000	38,200
15	64-3951-43	VPP-90飛沫防止パネルW900 5枚	38,000	41,700
17	64-3877-91	W-HSM-1W ヘッドセットマスク白	1,900	2,400
17	64-3877-92	W-HSM-1B ヘッドセットマスク黒	1,900	2,400
17	7-9180-01	AMK-1000 あんしんできマスク	6,000	5,000
22	1-4612-01	ハンドラップ 200	1,150	1,300
22	1-4613-01	ハンドラップ 500	1,300	1,450
22	1-4612-11	ハンドラップ200用キャップ・ポンプ	760	880
22	1-4613-11	ハンドラップ500用キャップ・ポンプ	840	960

 **アズワン株式会社**

☐ 大阪本社

☐ 東京オフィス

☐ つくば営業所

☐ 福岡営業所

☐ 横浜支店

☐ 静岡営業所

☐ 沖縄営業所

☐ 名古屋支店

☐ 京都営業所

☐ 札幌営業所

☐ 広島営業所

☐ 仙台営業所

☐ 高松営業所