

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2017
サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■研究用総合機器カタログ2017/サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成29年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
53	1-1983-01	ピーカーダイバーホルダー BH-100	6,700	7,050
53	1-1983-02	ピーカーダイバーホルダー BH-200	7,200	7,600
53	1-1983-03	ピーカーダイバーホルダー BH-300	7,800	8,200
53	1-1983-04	ピーカーダイバーホルダー BH-500	8,400	8,900
53	1-1983-05	ピーカーダイバーホルダー BH-1000	9,400	9,900
130	1-229-02	ペンシルミキサー DX	18,100	19,200
130	1-229-04	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒1型	1,000	1,100
130	1-229-05	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒2型	1,100	1,200
130	1-229-06	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒3型	1,200	1,300
165	1-2084-01	音が静かな回転子 10mm	260	290
165	1-2084-02	音が静かな回転子 15mm	260	290
165	1-2084-03	音が静かな回転子 20mm	260	290
165	1-2084-04	音が静かな回転子 25mm	290	330
165	1-2084-05	音が静かな回転子 30mm	300	330
165	1-2084-06	音が静かな回転子 35mm	360	390
165	1-2084-07	音が静かな回転子 40mm	360	390
165	1-2084-08	音が静かな回転子 45mm	420	510
165	1-2084-09	音が静かな回転子 50mm	420	480
201	1-1053-32	ガラスボトル(500ml) E8470	58,000	66,000
236	6-581-35	ふるい SUS普及型150フタのみ TS	6,300	3,600
236	6-581-36	ふるい SUS普及型150受器のみ TS	3,600	6,300
236	6-582-35	ふるい SUS普及型200フタのみ TS	6,000	5,000
236	6-582-36	ふるい SUS普及型200受器のみ TS	5,000	6,000
236	5-5391-35	標準ふるい IDφ150mm 蓋のみ	6,300	3,600
236	5-5391-36	標準ふるい IDφ150mm 受器のみ	3,600	6,300
296	1-670-01	ポリサイフォン ベビー型	290	330
351	2-2280-24	高精度電子天びん ALE 623	105,000	108,000
369	1-5841-01	六角バランストレイ 10ml 千枚入	7,850	8,300
369	1-5841-02	六角バランストレイ 50ml 千枚入	10,600	11,200
369	1-5841-03	六角バランストレイ 150ml 千枚入	12,400	13,800
369	1-5841-04	六角バランストレイ 300ml 五百枚入	9,850	10,800
369	1-5842-01	六角バランストレイ10ml 制電タイプ	9,350	9,900
369	1-5842-02	六角バランストレイ50ml 制電タイプ	13,300	14,100
369	1-5842-03	六角バランストレイ150ml 制電タイプ	13,500	14,800
369	1-5842-04	六角バランストレイ300ml 制電タイプ	11,100	12,000
375	1-699-01	防震ゴムシート、インダンブ 01	11,300	15,000
375	1-699-02	防震ゴムシート、インダンブ 03	12,800	16,500
375	1-699-03	防震ゴムシート、インダンブ 06	14,500	18,500
455	1-1014-02	温湿度記録計7215-00(手巻式)	120,000	145,000
576	2-7997-01	フローメータ RK1710-1	9,000	10,000
576	2-7997-02	フローメータ RK1710-5	9,000	10,000
576	2-7997-03	フローメータ RK1710-10	9,000	10,000
576	2-7997-04	フローメータ RK1710-20	9,000	10,000
589	1-2378-01	デジタル回転式粘度計 L型	348,000	374,000
589	1-2378-02	デジタル回転式粘度計 R型	348,000	374,000
589	1-2378-03	デジタル回転式粘度計 H型	348,000	374,000
653	2-9542-13	飛沫防水ケースATH110	4,000	5,200
653	2-9543-11	自動撮影カメラ飛沫防水ケースATH120	5,100	6,300
732	1-6586-01	作業台 SWRA-660-II	35,100	39,000
732	1-6586-02	作業台 SWRA-775-II	40,300	45,000
732	1-6586-03	作業台 SWRA-960-II	36,100	39,000
732	1-6586-04	作業台 SWRA-975-II	40,900	46,000
732	1-6586-05	作業台 SWRA-1260-II	41,400	47,000
732	1-6586-06	作業台 SWRA-1275-II	45,000	50,000
732	1-6586-07	作業台 SWRA-1560-II	45,500	51,000
732	1-6586-08	作業台 SWRA-1575-II	49,300	55,000
732	1-6586-09	作業台 SWRA-1590-II	52,400	59,000
732	1-6586-10	作業台 SWRA-1860-II	47,800	53,000
732	1-6586-11	作業台 SWRA-1875-II	50,700	57,000
732	1-6586-12	作業台 SWRA-1890-II	57,500	64,000
732	1-6600-01	作業台 SWR-660-II	26,900	31,000
732	1-6600-02	作業台 SWR-775-II	33,200	37,000
732	1-6600-03	作業台 SWR-960-II	27,400	31,000
732	1-6600-04	作業台 SWR-975-II	33,700	37,000
732	1-6600-05	作業台 SWR-1260-II	34,200	38,000
732	1-6600-06	作業台 SWR-1275-II	35,900	41,000
732	1-6600-07	作業台 SWR-1560-II	37,100	42,000
732	1-6600-08	作業台 SWR-1575-II	41,200	47,000
732	1-6600-09	作業台 SWR-1590-II	44,000	49,000
732	1-6600-10	作業台 SWR-1860-II	39,600	45,000
732	1-6600-11	作業台 SWR-1875-II	42,400	48,000
732	1-6600-12	作業台 SWR-1890-II	48,800	55,000
732	1-6601-01	立ち作業台 SWRH-660-II	33,000	38,000
732	1-6601-02	立ち作業台 SWRH-775-II	37,800	44,000
732	1-6601-03	立ち作業台 SWRH-960-II	34,700	38,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
732	1-6601-04	立ち作業台 SWRH-975-II	39,700	44,000
732	1-6601-05	立ち作業台 SWRH-1260-II	40,300	46,000
732	1-6601-06	立ち作業台 SWRH-1275-II	43,700	48,000
732	1-6601-07	立ち作業台 SWRH-1560-II	47,000	50,000
732	1-6601-08	立ち作業台 SWRH-1575-II	49,900	54,000
732	1-6601-09	立ち作業台 SWRH-1590-II	51,900	59,000
732	1-6601-10	立ち作業台 SWRH-1860-II	47,900	52,000
732	1-6601-11	立ち作業台 SWRH-1875-II	51,900	55,000
732	1-6601-12	立ち作業台 SWRH-1890-II	59,900	64,000
733	1-6578-01	作業台 SWRU-660-II	48,200	51,900
733	1-6578-02	作業台 SWRU-775-II	54,800	58,000
733	1-6578-03	作業台 SWRU-960-II	48,700	52,000
733	1-6578-04	作業台 SWRU-975-II	55,300	59,000
733	1-6578-05	作業台 SWRU-1260-II	55,500	59,000
733	1-6578-06	作業台 SWRU-1275-II	57,500	63,000
733	1-6578-07	作業台 SWRU-1560-II	58,400	63,000
733	1-6578-08	作業台 SWRU-1575-II	62,800	68,000
733	1-6578-09	作業台 SWRU-1590-II	66,000	71,000
733	1-6578-10	作業台 SWRU-1860-II	60,900	66,000
733	1-6578-11	作業台 SWRU-1875-II	64,000	69,000
733	1-6578-12	作業台 SWRU-1890-II	70,800	76,000
733	1-6619-01	キャスター付作業台 SWRC-660-II	37,100	41,000
733	1-6619-02	キャスター付作業台 SWRC-775-II	42,200	48,000
733	1-6619-03	キャスター付作業台 SWRC-960-II	39,000	42,000
733	1-6619-04	キャスター付作業台 SWRC-975-II	42,900	49,000
733	1-6619-05	キャスター付作業台 SWRC-1260-II	44,100	49,000
733	1-6619-06	キャスター付作業台 SWRC-1275-II	47,700	53,000
733	1-6619-07	キャスター付作業台 SWRC-1560-II	49,300	53,000
733	1-6619-08	キャスター付作業台 SWRC-1575-II	54,400	58,000
733	1-6619-09	キャスター付作業台 SWRC-1590-II	57,600	64,000
733	1-6619-10	キャスター付作業台 SWRC-1860-II	51,900	55,000
733	1-6619-11	キャスター付作業台 SWRC-1875-II	55,900	59,000
733	1-6619-12	キャスター付作業台 SWRC-1890-II	63,900	69,000
733	1-2864-11	ワークテーブルSWRN1-1260-II	51,800	56,900
733	1-2864-12	ワークテーブルSWRN2-1260-II	69,400	75,400
733	1-2865-11	ワークテーブルSWRN1-1275-II	53,500	59,700
733	1-2865-12	ワークテーブルSWRN2-1275-II	71,100	78,000
733	1-2866-11	ワークテーブルSWRN1-1875-II	60,000	66,400
733	1-2866-12	ワークテーブルSWRN2-1875-II	77,600	84,900
733	1-2866-13	ワークテーブルSWRN3-1875-II	95,200	103,000
733	1-2867-11	ワークテーブルSWRN1-1890-II	66,400	73,000
733	1-2867-12	ワークテーブルSWRN2-1890-II	84,000	91,600
733	1-2867-13	ワークテーブルSWRN3-1890-II	101,600	110,000
736	1-2861-01	ワークテーブル STR-1260-II	34,700	37,700
736	1-2862-01	ワークテーブル STR-1560-II	39,600	40,700
736	1-2862-02	ワークテーブル STR-1575-II	45,400	44,400
736	1-2862-03	ワークテーブル STR-1590-II	46,200	48,000
736	1-2863-01	ワークテーブル STR-1860-II	40,500	42,300
736	1-2863-02	ワークテーブル STR-1875-II	47,600	48,300
736	1-2863-03	ワークテーブル STR-1890-II	49,700	54,900
783	3-035-17	耐薬引違保管庫N-90G・OW	51,000	54,000
783	3-035-18	耐薬引違保管庫N-90D・OW	31,900	34,000
783	3-035-20	耐薬引違保管庫N-180D・OW	75,000	79,000
783	8-2060-02	耐薬引違保管庫 N-515D・OW	48,000	50,000
786	1-3454-04	薬品保管庫N-230R-D・OW	38,000	40,100
786	1-3454-05	薬品保管庫N-330R-D・OW	52,000	54,800
786	1-3454-06	薬品保管庫N-360R-D・OW	70,000	73,700
798	2-7980-01	麻薬庫(二重扉仕様) TM-S	22,000	23,000
798	2-7980-02	麻薬庫(二重扉仕様) TM-M	26,000	27,000
905	1-1981-01	フラットシャーレホルダー FSH5-90	16,000	17,000
905	1-1981-11	フラットシャーレホルダー 追加トレー	2,670	2,900
916	8-2176-14	アルティアバスケットHAB150アイボリ	3,200	3,600
938	1-1954-01	エクストラユーティリティカート4091	57,700	68,000
938	1-1954-02	エクストラユーティリティカート4092	79,400	93,000
938	1-1954-03	エクストラユーティリティカート4093	90,900	108,000
950	8-5864-11	アルティアトレーカートSMC-800N	220,000	181,000
950	8-5865-11	アルティアトレーカートSMC-800SN	320,000	273,000
950	8-5864-13	アルティアトレーカートSMC-1500N	270,000	229,000
950	8-5865-13	アルティアトレーカートSMC1500SN	420,000	354,000
950	8-5864-12	アルティアトレーカートSMC-900N	260,000	214,000
950	8-5865-12	アルティアトレーカートSMC-900SN	370,000	306,000
950	8-5864-14	アルティアトレーカートSMC-1200N	270,000	223,000
950	8-5865-14	アルティアトレーカートSMC1200SN	410,000	333,000
1030	6-9517-01	簡易菌検出紙 00001 大腸菌群用	6,000	7,000
1030	6-9517-02	簡易菌検出紙 00002 ブドウ球菌用	6,000	7,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成29年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1030	6-9517-03	簡易菌検出紙 00003 一般細菌用	6,000	7,000
1030	6-9517-04	簡易菌検出紙 00004 腸炎ビブリオ用	6,000	7,000
1030	6-9517-05	簡易菌検出紙00006大腸菌群XTYPE	6,000	7,000
1030	6-9517-06	サン滅菌綿棒 10 100入	2,100	2,400
1030	6-9517-07	滅菌サンパック 12 100入	1,200	1,500
1030	6-9517-09	サンコリ検体作製水 18 100入	5,000	5,500
1030	6-9517-10	簡易菌検出紙 00007 カビ・酵母用	6,000	7,000
1083	5-3106-01	チップラック&ラック収納滅菌缶YR	15,800	16,600
1083	5-3106-03	チップラック&ラック収納滅菌缶YR-I	12,000	12,600
1083	5-3106-05	チップラック&ラック収納滅菌缶BR-I	13,200	13,900
1094	3-6330-01	定量ディスペンサー 3ml	3,300	3,600
1099	1-7072-21	ウイングスタンド 9069	1,200	1,400
1132	0-6220-01	クリスタルアイスボール 28個入	1,300	1,450
1156	2-5657-01	噴霧器 5Lスプレーセット	39,000	47,300
1156	4-182-02	噴霧器 卓上型 1L	19,200	22,800
1156	4-182-03	噴霧器 卓上型 0.7L	18,000	21,500
1156	4-182-04	噴霧器 卓上型 0.4L	13,600	15,500
1171	2-5314-02	パラフィン伸展板 TK10(ブラック)	30,000	32,000
1187	1-3180-01	ステンレスフィルターハウジングST-25	32,400	34,000
1187	1-3180-02	ステンレスフィルターハウジングST-50	63,900	67,100
1220	0-1045-01	遠心器 4MT	52,000	53,000
1221	0-9514-01	卓上小型遠心器 MODEL-40	44,000	46,000
1237	3-5649-01	核酸測定用超微量分光光度計MN-913A	680,000	880,000
1251	2-975-12	外付電磁弁ユニット接続ケーブル	5,000	6,000
1311	4-5342-01	ビッグボーイ 細口 100ml	1,600	1,780
1311	4-5342-02	ビッグボーイ 細口 250ml	2,300	2,500
1311	4-5342-03	ビッグボーイ 細口 500ml	3,600	3,900
1311	4-5342-04	ビッグボーイ 細口 1000ml	7,500	8,200
1311	4-5342-05	ビッグボーイ 広口 100ml	2,500	2,800
1311	4-5342-06	ビッグボーイ 広口 250ml	3,650	4,100
1311	4-5342-07	ビッグボーイ 広口 500ml	5,150	5,600
1311	4-5342-08	ビッグボーイ 広口 1000ml	8,300	9,000
1311	3-1568-01	ビッグボーイ 角型広口100ml	2,600	2,800
1311	3-1568-02	ビッグボーイ 角型広口250ml	3,850	4,400
1311	3-1568-03	ビッグボーイ 角型広口500ml	5,400	5,900
1311	3-1568-04	ビッグボーイ 角型広口1000ml	8,600	9,400
1315	7-214-01	タンク・Bシリーズ B-30	49,000	59,300
1315	7-214-02	タンク・Bシリーズ B-40	74,000	81,400
1331	2-8641-01	密封バケツ・ミニ 丸-3K	1,330	1,400
1331	2-8641-03	密封バケツ・ミニ 丸-10K	2,220	2,300
1335	1-5841-01	六角バランストレイ 10ml 千枚入	7,850	8,300
1335	1-5841-02	六角バランストレイ 50ml 千枚入	10,600	11,200
1335	1-5841-03	六角バランストレイ 150ml 千枚入	12,400	13,600
1335	1-5841-04	六角バランストレイ 300ml 五百枚入	9,850	10,800
1335	1-5842-01	六角バランストレイ10ml 制電タイプ	9,350	9,900
1335	1-5842-02	六角バランストレイ50ml 制電タイプ	13,300	14,100
1335	1-5842-03	六角バランストレイ150ml 制電タイプ	13,500	14,800
1335	1-5842-04	六角バランストレイ300ml 制電タイプ	11,100	12,200
1339	4-5343-01	広口洗浄瓶(PFA) 100ml	3,900	4,100
1339	4-5343-02	広口洗浄瓶(PFA) 250ml	5,600	6,100
1339	4-5343-03	広口洗浄瓶(PFA) 500ml	7,400	8,200
1339	4-5343-04	広口洗浄瓶(PFA) 1000ml	14,400	15,800
1339	4-5343-05	細口洗浄瓶 100ml	3,000	3,400
1339	4-5343-06	細口洗浄瓶 250ml	4,000	4,200
1339	4-5343-07	細口洗浄瓶 500ml	5,700	6,200
1339	4-5343-08	細口洗浄瓶 1000ml	14,400	17,000
1352	1-8811-02	硝子培地瓶用キャップ 2132-1003	30,000	31,200
1380	1-3298-12	保存瓶 CASS-12M(透明蓋付)	2,900	3,100
1380	1-3298-13	保存瓶CASS-10Sステンレスフタ付	3,600	3,800
1381	4-5640-01	ステンレスカップ PP-10	580	630
1381	4-5640-02	ステンレスカップ PP-12	640	700
1381	4-5640-03	ステンレスカップ PP-15	740	800
1381	4-5640-04	ステンレスカップ PP-18	1,080	1,200
1381	4-5640-05	ステンレスカップ PP-20	1,250	1,400
1405	5-205-01	マイロッカー PP 240型	3,370	3,490
1405	5-205-03	マイロッカーPP 120, 240型用	1,470	1,530
1439	7-189-01	PFA分液ロート 100mL	8,000	8,800
1439	7-189-02	PFA分液ロート 200mL	12,000	13,200
1442	1-8395-02	保存瓶 242050306	15,200	9,800
1454	2-3954-01	PPビーカー 100ml	70	80
1454	2-3954-02	PPビーカー 200ml	100	110
1454	2-3954-03	PPビーカー 300ml	110	130
1454	2-3954-04	PPビーカー 500ml	140	160
1454	2-3954-05	PPビーカー 1000ml	270	300
1512	5-3105-04	マイティラック MR-13	5,200	5,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1522	1-3799-01	ジョウゴSH603	2,560	2,700
1522	1-3799-02	ジョウゴSH605	3,000	3,170
1522	1-3799-03	ジョウゴSH607	4,150	4,400
1522	1-3799-04	ジョウゴSH609	5,000	5,250
1530	3-7101-01	ラボキャップ 1516S	3,500	2,800
1530	3-7101-02	ラボキャップ 1516B	3,500	2,800
1530	3-7101-03	ラボキャップ 1516R	3,500	2,800
1530	3-7101-04	ラボキャップ 1516Y	3,500	2,800
1530	3-7101-05	ラボキャップ 1516G	3,500	2,800
1530	3-7101-06	ラボキャップ 1516BL	3,500	2,800
1530	3-7101-07	ラボキャップ 1516V	3,500	2,800
1530	3-7102-01	ラボキャップ 1718S	3,700	3,000
1530	3-7102-02	ラボキャップ 1718B	3,700	3,000
1530	3-7102-03	ラボキャップ 1718R	3,700	3,000
1530	3-7102-04	ラボキャップ 1718Y	3,700	3,000
1530	3-7102-05	ラボキャップ 1718G	3,700	3,000
1530	3-7102-06	ラボキャップ 1718BL	3,700	3,000
1530	3-7102-07	ラボキャップ 1718V	3,700	3,000
1555	1-9749-21	ピンセット 010001 K-1 AA	760	1,100
1555	1-9749-22	ピンセット 030001 K-3 GG	810	1,100
1555	1-9749-23	ピンセット100001 K-10No. 1	810	1,100
1555	1-9749-24	ピンセット 130001 K-13	1,370	1,800
1555	1-9749-43	ピンセットK-7 J型	1,730	2,300
1555	1-9749-44	ピンセットK-39A	1,940	2,600
1555	1-9749-45	ピンセットK-39B	2,100	2,800
1555	1-9749-46	ピンセットK-4MM	760	1,100
1555	1-9749-47	ピンセットK-16	1,750	2,300
1555	1-9749-25	ピンセット 140002 K-14	1,370	1,800
1555	1-9749-26	ピンセット173111 K-17V13A	970	1,300
1555	1-9749-27	ピンセット175111 K-17V15A	1,280	1,700
1555	1-9749-28	ピンセット178111 K-17V18A	1,560	2,100
1555	1-9749-29	ピンセット179111 K-17V23A	1,680	2,200
1555	1-9749-30	ピンセット 180001 K-18	1,280	1,700
1555	1-9749-31	ピンセット210001 K-21 NN型	900	1,200
1555	1-9749-32	ピンセットK-1 AA チタン	2,130	2,800
1555	1-9749-33	ピンセットK-3 GG チタン	2,250	2,900
1555	1-9749-34	ピンセットK-13 チタン	3,780	4,900
1555	1-9749-35	ピンセットK-14 チタン	3,780	4,900
1555	1-9749-36	ピンセットK-17V 13B	1,320	1,800
1555	1-9749-37	ピンセットK-17V 15B	1,630	2,200
1555	1-9749-38	ピンセットK-17V 18B	1,910	2,500
1555	1-9749-39	ピンセットK-28 180mm ルーツエ	2,410	3,200
1555	1-9749-40	ピンセットK-20 RR	900	1,200
1555	1-9749-41	ピンセットK-29 S型 ステンレス	1,020	1,400
1555	1-9749-42	ピンセットK-29 S型 チタン	2,840	3,700
1557	5-1076-21	ステンレスピンセット No. 202	2,000	2,200
1557	5-1076-12	ステンレスピンセット No. 204	2,000	2,300
1557	5-1076-15	ステンレスピンセット No. 206	2,000	2,350
1569	6-513-04	万能スクープ2885 1.9L PE	1,800	2,400
1571	2-9070-01	計量レードル079078	660	750
1571	2-9070-02	計量レードル079092	700	800
1571	2-9070-03	計量レードル079085	720	840
1621	7-276-01	メイルコネクター SKH-6	1,750	1,900
1621	7-276-02	メイルコネクター SKH-8	1,850	2,000
1621	7-276-03	メイルコネクター SKH-10-2P	2,200	2,400
1621	7-276-04	メイルコネクター SKH-10-3P	2,200	2,400
1621	7-276-05	メイルコネクター SKH-12-3P	2,350	2,600
1621	7-276-06	メイルコネクター SKH-12-4P	2,350	2,600
1621	7-276-07	メイルコネクター SKH-1/4	1,750	2,100
1621	7-276-08	メイルコネクター SKH-3/8-2P	2,200	2,400
1621	7-276-09	メイルコネクター SKH-3/8-3P	2,300	2,500
1621	7-276-10	メイルコネクター SKH-1/2-3P	2,500	3,000
1621	7-276-12	メイルコネクター SKH-3/4	3,600	4,000
1621	7-276-13	メイルエルボー LKH-6	2,100	2,300
1621	7-276-14	メイルエルボー LKH-8	2,350	2,600
1621	7-276-15	メイルエルボー LKH-10-2P	2,800	3,300
1621	7-276-16	メイルエルボー LKH-10-3P	2,800	3,300
1621	7-276-18	メイルエルボー LKH-12-4P	3,100	3,300
1621	7-276-19	メイルエルボー LKH-1/4	2,200	2,700
1621	7-276-23	メイルエルボー LKH-1/2-4P	3,300	3,800
1621	7-276-24	メイルエルボー LKH-3/4	4,400	5,300
1621	5-4017-01	レジュージング ユニオン SRU6-8	2,650	2,900
1621	5-4017-02	レジュージング ユニオン SRU6-10	2,800	3,000
1621	5-4017-03	レジュージング ユニオン SRU6-12	3,300	3,600
1621	5-4017-04	レジュージング ユニオンSRU10-12	3,300	4,000

■研究用総合機器カタログ2017/サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成29年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1621	5-4017-05	レジュアシング ユニオン SRU8-12	3,300	3,800
1621	5-4017-07	レジュアシングユニオンSRU12-3/4	4,000	4,900
1621	5-4017-08	ユニオン SRU1/8-1/4	2,800	3,000
1621	5-4017-09	ユニオン SRU1/4-3/8	2,800	3,300
1621	5-4017-10	ユニオン SRU1/4-1/2	3,100	3,600
1621	5-4017-11	ユニオン SRU1/4-3/4	3,550	4,400
1621	5-4017-12	ユニオン SRU3/8-1/2	3,250	3,500
1621	5-4017-13	ユニオン SRU3/8-3/4	3,950	4,800
1621	5-4017-14	ユニオン SRU1/2-3/4	4,000	4,800
1622	7-272-01	ストレートユニオン SKU-6	2,350	2,600
1622	7-272-02	ストレートユニオン SKU-8	2,500	2,700
1622	7-272-03	ストレートユニオン SKU-10	2,850	3,100
1622	7-272-04	ストレートユニオン SKU-12	3,100	3,300
1622	7-272-05	ストレートユニオン SKU-1/4	2,350	2,800
1622	7-272-06	ストレートユニオン SKU-3/8	2,850	3,300
1622	7-272-07	ストレートユニオン SKU-1/2	3,100	3,300
1622	7-272-08	ストレートユニオン SKU-3/4	4,000	4,500
1622	7-272-09	ユニオンエルボー LKU-6	2,350	2,600
1622	7-273-02	ユニオンエルボー LKU-8	2,500	2,700
1622	7-273-03	ユニオンエルボー LKU-10	2,800	3,000
1622	7-273-04	ユニオンエルボー LKU-12	3,200	3,400
1622	7-273-05	ユニオンエルボー LKU-1/4	2,350	2,600
1622	7-273-06	ユニオンエルボー LKU-3/8	3,100	3,400
1622	7-273-07	ユニオンエルボー LKU-1/2	3,200	3,900
1622	7-273-08	ユニオンエルボー LKU-3/4	4,500	5,000
1622	7-277-01	ユニオンティ TKU-6	3,050	3,300
1622	7-277-02	ユニオンティ TKU-8	3,400	3,900
1622	7-277-03	ユニオンティ TKU-10	3,450	4,300
1622	7-277-04	ユニオンティ TKU-12	4,250	4,700
1622	7-277-05	ユニオンティ TKU-1/4	3,200	3,400
1622	7-277-06	ユニオンティ TKU-3/8	3,650	4,200
1622	7-277-07	ユニオンティ TKU-1/2	3,250	3,900
1622	7-277-08	ユニオンティ TKU-3/4	6,000	7,400
1622	7-274-01	パネルマウント SKP-6	3,050	3,700
1622	7-274-02	パネルマウント SKP-8	3,300	4,000
1622	7-274-03	パネルマウント SKP-10	3,650	4,500
1622	7-274-05	パネルマウント SKP-1/4	3,200	3,900
1622	7-274-07	パネルマウント SKP-1/2	4,200	5,100
1622	7-275-01	パネルマウントエルボー LKP-6	3,400	3,800
1622	7-275-03	パネルマウントエルボー LKP-10	4,000	4,900
1622	7-275-04	パネルマウントエルボー LKP-12	4,400	5,300
1622	7-275-05	パネルマウントエルボー LKP-1/4	3,400	4,300
1622	7-275-07	パネルマウントエルボー LKP-1/2	4,400	4,900
1622	2-739-01	K-LOCK継手用フェルルK-6F	2,100	2,300
1622	2-739-02	K-LOCK継手用フェルルK-8F	2,600	2,800
1622	2-739-03	K-LOCK継手用フェルルK-10F	3,000	3,400
1622	2-739-04	K-LOCK継手用フェルルK-12F	3,200	3,600
1622	2-739-05	K-LOCK継手用フェルルK-1/4F	2,100	2,300
1622	2-739-06	K-LOCK継手用フェルルK-3/8F	3,000	3,400
1626	7-282-01	二方コック C-2N-6	8,000	9,800
1626	7-282-02	二方コック C-2N-8	8,000	8,900
1626	7-282-03	二方コック C-2N-10	8,700	9,700
1626	7-282-04	二方コック C-2N-12	9,000	10,000
1626	7-282-05	三方コック C-3N-6	9,000	9,900
1626	7-282-06	三方コック C-3N-8	9,000	9,900
1627	1-2701-01	ETFEコック 2方 C-2-6	7,700	9,400
1627	1-2701-02	ETFEコック 2方 C-2-8	7,700	9,400
1627	1-2702-01	ETFEコック 3方 C-3-6	8,800	9,700
1627	1-2702-02	ETFEコック 3方 C-3-8	8,800	9,700
1627	1-2702-03	ETFEコック 3方 C-3-10	9,900	11,900
1633	2-9641-01	超小型カップリングPMCD1701	1,360	1,570
1633	2-9641-02	超小型カップリングPMCD1702	1,190	1,380
1633	2-9641-03	超小型カップリングPMCD1703	1,260	1,460
1633	2-9641-04	超小型カップリングPMCD1704	1,190	1,380
1633	2-9642-01	超小型カップリングPMCD2201	1,280	1,410
1633	2-9642-02	超小型カップリングPMCD2202	1,050	1,250
1633	2-9642-03	超小型カップリングPMCD2203	1,180	1,500
1633	2-9642-04	超小型カップリングPMCD2204	1,140	1,250
1680	1-5608-11	スーパーウールテープSWSR-2×25	10,000	11,100
1680	1-5608-12	スーパーウールテープSWSR-2×50	18,800	21,700
1680	1-5608-13	スーパーウールテープSWSR-3×25	13,600	16,100
1680	1-5608-14	スーパーウールテープSWSR-3×50	27,500	32,300
1680	1-5608-15	スーパーウールテープSWSPL-2×1	27,100	29,000
1688	6-373-02	ダイキンリース 50g	6,300	8,000
1694	1-8286-01	スライドコート フッ素樹脂潤滑皮膜	3,820	3,870

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1728	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	190	250
1728	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	280	380
1728	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,100	1,390
1736	5-5378-02	アイワイブ エコノミー-25	7,250	6,750
1800	3-7128-01	分子モデルシステム 入門セット	6,900	5,800
1800	3-7128-02	分子モデルシステム 有機セット L	14,000	11,500
1800	3-7128-03	分子モデルシステム 生化学セット L	26,500	22,000
1800	3-7128-04	分子モデルシステム 有機セット S	6,900	5,800
1800	3-7128-05	分子モデルシステム 無機/有機セット S	7,000	5,800
1800	3-7128-06	分子モデルシステム 無機/有機セット L	13,900	11,500
1800	3-7128-07	分子モデルシステム 環状有機セット	13,000	10,500
1800	3-7128-08	分子モデルシステムダイヤモンド原子30個	4,900	4,000
1800	3-7128-09	分子モデルシステムグラファイト原子45個	6,780	5,600
1800	3-7128-10	分子モデルシステムナトリウム塩化物27個	6,800	5,600
1800	3-7128-11	分子モデルシステム 水×26ユニット	7,500	6,000
1800	3-6914-01	DNAモデルシステムminiDNA12	8,500	6,300
1800	3-6914-02	DNAモデルシステムminiDNA22	15,000	11,000
1852	4-105-01	ステンフタ付万能カゴA	3,150	4,100
1852	4-105-02	ステンフタ付万能カゴB	2,680	3,600
1852	4-105-03	ステンフタ付万能カゴC	3,050	4,100
1877	8-7479-01	滅菌用耐熱PP袋 小	2,400	2,500
1877	8-7479-02	滅菌用耐熱PP袋 中	3,500	3,700
1877	8-7479-03	滅菌用耐熱PP袋 大	4,800	5,100
1959	9-040-01	紫外線用保護面 NO-3	9,240	7,000
1962	1-2009-01	メガネストラップ(保護メガネ用) 黒	600	630
1962	1-2009-02	メガネストラップ(保護メガネ用) 赤	600	630
1962	1-2009-03	メガネストラップ(保護メガネ用) ブルー	600	630
1962	1-2009-04	メガネストラップ 5本セット	2,800	2,950
1979	6-946-11	シリコン手袋 H-202S	3,200	3,400
1979	6-946-12	シリコン手袋 H-202M	3,200	3,400
1979	6-946-13	シリコン手袋 H-202L	3,200	3,400
1979	6-946-21	シリコン手袋 H-203S	7,500	7,900
1979	6-946-22	シリコン手袋 H-203M	7,500	7,900
1979	6-946-23	シリコン手袋 H-203L	7,500	7,900
1979	6-946-32	シリコン手袋 H-203-60M	19,000	20,000
1979	6-946-33	シリコン手袋 H-203-60L	19,000	20,000
1985	1-2768-11	耐熱防災手袋 CGG200	2,300	2,800
1988	1-7948-01	高耐熱用手袋(ザイロン使用) MZ615	12,500	15,000
1988	1-7948-02	高耐熱用手袋(ザイロン使用) MZ616	14,000	17,500
2014	8-6822-01	白衣H. W. CUSHING 36	24,800	19,800
2014	8-6822-02	白衣H. W. CUSHING 38	24,800	19,800
2014	8-6822-03	白衣H. W. CUSHING 40	24,800	19,800
2014	8-6822-04	白衣H. W. CUSHING 42	24,800	19,800
2014	8-6823-01	白衣Elloody Petite 00	19,800	17,800
2014	8-6823-02	白衣Elloody Petite 0	19,800	17,800
2014	8-6823-03	白衣Elloody Petite 2	19,800	17,800
2014	8-6823-04	白衣Elloody Petite 4	19,800	17,800
2014	8-6823-05	白衣Elloody Petite 6	19,800	17,800
2014	8-6823-06	白衣Elloody Petite 8	19,800	17,800
2024	1-8245-15	使い捨て防護服 MG2000P L	16,000	14,500
2084	8-1089-01	耐熱防災シート CY-2	13,900	15,400
2112	61-4430-84	O80040-804パーティクルカウンタ	380,000	315,000
2124	1-6636-01	クリーンルームコンビニワゴンWC-3-P	20,200	24,900
2124	1-6636-02	クリーンルームコンビニワゴンWC-4-P	23,900	28,300
2124	1-6636-03	クリーンルームコンビニワゴンWCP-3P	32,850	38,900
2124	1-6636-04	クリーンルームコンビニワゴンWCP-4P	36,550	42,300
2143	1-6363-01	無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)3L	2,980	3,300
2143	1-6363-02	無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)LL	2,980	3,300
2143	1-6363-03	無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)L	2,980	3,300
2143	1-6363-04	無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)M	2,980	3,300
2143	1-6363-05	無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)S	2,980	3,300
2148	1-6365-01	クリーンフードAS449CAS449	1,630	1,700
2160	6-7567-01	クリーンシューズFZ651C 22.0白	2,940	3,100
2160	6-7567-02	クリーンシューズFZ651C 22.5白	2,940	3,100
2160	6-7567-03	クリーンシューズFZ651C 23.0白	2,940	3,100
2160	6-7567-04	クリーンシューズFZ651C 23.5白	2,940	3,100
2160	6-7567-05	クリーンシューズFZ651C 24.0白	2,940	3,100
2160	6-7567-06	クリーンシューズFZ651C 24.5白	2,940	3,100
2160	6-7567-07	クリーンシューズFZ651C 25.0白	2,940	3,100
2160	6-7567-08	クリーンシューズFZ651C 25.5白	2,940	3,100
2160	6-7567-09	クリーンシューズFZ651C 26.0白	2,940	3,100
2160	6-7567-10	クリーンシューズFZ651C 26.5白	2,940	3,100
2160	6-7567-11	クリーンシューズFZ651C 27.0白	2,940	3,100
2207	7-082-01	クリーンルーム専用クリーナーFA-138A	177,000	199,000
2207	7-082-11	クリーンルーム専用クリーナー フィルター	24,730	30,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成29年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2228	7-2103-01	SCC ビックボーイ細口びん 100ml	2,800	3,000
2228	7-2103-02	SCC ビックボーイ細口びん 250ml	3,900	4,300
2228	7-2103-03	SCC ビックボーイ細口びん 500ml	5,900	6,100
2228	7-2103-05	SCC ビックボーイ広口びん 100ml	4,180	4,600
2228	7-2103-06	SCC ビックボーイ広口びん 250ml	5,700	6,400
2228	7-2103-07	SCC ビックボーイ広口びん 500ml	7,800	8,400
2228	7-2103-08	SCC ビックボーイ広口びん1000ml	12,400	13,400
2229	7-2106-06	SCC 細口洗浄瓶 250ml	5,800	6,100
2229	7-2106-07	SCC テフロン細口洗浄瓶 500ml	7,700	8,300
2246	1-8912-01	マスコット除電器	6,200	7,100
2270	9-5657-01	静電気除去ブラシSTAC169柄付コバン	12,500	13,300
2270	9-5657-02	静電気除去ブラシSTAC169BコバンB	9,600	10,300
2278	7-177-19	ウエハーキャリアーK K-15	9,600	10,600
2278	7-177-20	ウエハーキャリアーK K-20	9,600	11,600
2278	7-177-01	ウエハーキャリアー KM-20	9,900	10,900
2278	7-177-02	ウエハーキャリアー KM-25	10,500	12,700
2278	7-177-03	ウエハーキャリアー KM-25-51	13,550	16,400
2278	7-177-04	ウエハーキャリアー KM-30	11,500	12,700
2278	7-177-05	ウエハーキャリアー KM-30N	11,500	14,000
2279	7-177-07	ウエハーキャリアー KM-40MBP	2,100	2,300
2279	7-177-06	ウエハーキャリアー KM-40N	18,400	20,300
2279	7-177-08	ウエハーキャリアー KM-40NA	18,500	20,400
2279	7-177-09	ウエハーキャリアー KM-50NA	29,900	36,200
2279	1-8301-01	ウエハーキャリア KM-1201-A2	317,000	348,700
2280	7-177-10	ウエハーキャリアー KM-60NA	49,000	54,000
2280	6-7987-08	ウエハーキャリア 150KM-60NM	56,000	61,700
2280	6-7987-16	ウエハーキャリア150KM-615-A1	42,000	51,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2280	1-8302-05	ウエハーキャリアKM-854NE-H4	63,400	69,700
2280	7-177-11	ウエハーキャリアー KM-80NA	89,000	98,000
2280	6-7987-04	ウエハーキャリア200KM-822-A1	87,000	95,800
2281	2-4996-01	保管用ボックスCB-404TX	12,500	13,900
2281	2-4996-02	保管用ボックスCB-5605TX	13,400	14,700
2281	2-4996-03	保管用ボックスCB-804TX	17,900	19,700
2281	7-177-13	角型キャリアーMASK 50MASK	15,800	17,300
2281	7-177-14	角型キャリアーMASK 60MASK	16,000	17,500
2281	7-177-15	角型キャリアーMASK 100MASK	25,000	27,600
2281	7-177-16	角型キャリアーMASK 125MASK	28,500	34,600
2282	7-177-18	太陽電池用角型キャリアー AM-100	25,800	28,500
2283	7-178-01	ハンドルH HM-20	6,300	6,900
2283	7-178-02	ハンドルH HM-25	6,300	6,900
2283	7-178-03	ハンドルH HM-30	6,600	7,300
2283	7-178-04	ハンドルH HM-40	7,200	8,000
2283	7-178-05	ハンドルH HM-50	9,700	10,800
2283	7-178-13	ハンドルHS HM-60	13,700	15,200
2283	6-7987-46	ハンドルHM-80 (200用)	72,000	79,200
2283	7-177-25	Kシリーズ用ハンドル H-01	3,500	3,900
2283	7-178-07	ハンドルH HS-40	7,100	8,600
2285	2-4995-02	シングルウエハーケース SC-450	96,700	106,400
2286	2-067-01	洗浄用フラワーキャリア小	8,400	9,200
2286	2-067-02	洗浄用フラワーキャリア中	8,600	9,400
2286	2-067-03	洗浄用フラワーキャリア大	8,800	9,600
2286	2-067-11	洗浄用フラワーキャリア専用ハンドル	4,600	5,000
2304	7-165-11	真鍮ピンセット No. 222	2,000	2,300



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□神戸営業所

□横浜支店

□大宮営業所

□広島営業所

□名古屋支店

□西東京営業所

□高松営業所

□札幌営業所

□静岡営業所

□福岡営業所

□仙台営業所

□京都営業所

□沖縄営業所

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
30	6-9517-01	簡易菌検出紙 00001 大腸菌群用	6,000	7,000
30	6-9517-02	簡易菌検出紙 00002 ブドウ球菌用	6,000	7,000
30	6-9517-03	簡易菌検出紙 00003 一般細菌用	6,000	7,000
30	6-9517-04	簡易菌検出紙 00004 腸炎ビブリオ用	6,000	7,000
30	6-9517-05	簡易菌検出紙00006大腸菌群XTYPE	6,000	7,000
30	6-9517-06	サン滅菌綿棒 10 100入	2,100	2,400
30	6-9517-07	滅菌サンパック 12 100入	1,200	1,500
30	6-9517-09	サンコリ検体作製水 18 100入	5,000	5,500
30	6-9517-10	簡易菌検出紙 00007 カビ・酵母用	6,000	7,000
87	1-7072-21	ウイングスタンド 9069	1,200	1,400
153	5-5378-02	アイワイブ エコノミー25	7,250	6,750
251	3-4824-01	テクスチャーアナライザTA. XTPlus	3,930,000	4,166,000
251	3-4824-02	テクスチャーアナライザTAXTEpres	2,454,000	2,660,000
251	3-4824-11	テクスチャーアナライザーP/2N	27,000	31,000
251	3-4824-12	テクスチャーアナライザーP/5	21,000	24,000
251	3-4824-13	テクスチャーアナライザーP/10	21,000	24,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
251	3-4824-14	テクスチャーアナライザーP/0.5	21,000	24,000
251	3-4824-15	テクスチャーアナライザーP/20P	21,000	24,000
251	3-4824-16	テクスチャーアナライザーP/36R	30,000	33,000
251	3-4824-17	テクスチャーアナライザーHDP/BS	130,000	140,000
251	3-4824-18	テクスチャーアナライザーA/LKB-F	66,000	70,000
251	3-4824-19	テクスチャーアナライザーA/TG	209,000	218,000
251	3-4824-20	テクスチャーアナライザーA/MPP	191,000	198,000
407	8-6547-01	キュービテナーカートFSQBC-C	47,000	42,000
407	8-6547-02	キュービテナーカートFSQBC-B	47,000	42,000
407	8-6547-03	キュービテナーカートFSQBC-P	47,000	42,000
407	8-6547-04	キュービテナーカートFSQBC-Y	47,000	42,000
407	8-6547-05	キュービテナーカートFSQBC-G	47,000	42,000
413	1-2859-01	スコッチ透明梱包用テープ 313 1PN	190	250
413	1-2859-02	スコッチ透明梱包用テープ313D 1PN	280	380
413	1-2859-03	スコッチ透明梱包用テープ 313 6PN	1,100	1,390



大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 50000

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1332	8-4466-01	ストレートパンツDS-3001ワインSS	2,800	2,900
1332	8-4466-02	ストレートパンツDS-3001ワインS	2,800	2,900
1332	8-4466-03	ストレートパンツDS-3001ワインM	2,800	2,900
1332	8-4466-04	ストレートパンツDS-3001ワインL	2,800	2,900
1332	8-4466-05	ストレートパンツDS-3001ワインLL	2,800	2,900
1332	8-4466-06	ストレートパンツDS-3001R 3L	2,800	2,900
1332	8-4467-01	ストレートパンツDS-3001緑SS	2,800	2,900
1332	8-4467-02	ストレートパンツDS-3001グリーンS	2,800	2,900
1332	8-4467-03	ストレートパンツDS-3001グリーンM	2,800	2,900
1332	8-4467-04	ストレートパンツDS-3001グリーンL	2,800	2,900
1332	8-4467-05	ストレートパンツDS-3001 緑LL	2,800	2,900
1332	8-4467-06	ストレートパンツDS-3001G 3L	2,800	2,900
1332	8-6780-01	ストレートパンツDS-3001BL SS	2,800	2,900
1332	8-6780-02	ストレートパンツDS-3001BL S	2,800	2,900
1332	8-6780-03	ストレートパンツDS-3001BL M	2,800	2,900
1332	8-6780-04	ストレートパンツDS-3001BL L	2,800	2,900
1332	8-6780-05	ストレートパンツDS-3001BL LL	2,800	2,900
1332	8-6780-06	ストレートパンツDS-3001RBL3L	2,800	2,900
1332	8-6781-01	ストレートパンツDS-3001P SS	2,800	2,900
1332	8-6781-02	ストレートパンツDS-3001P S	2,800	2,900
1332	8-6781-03	ストレートパンツDS-3001P M	2,800	2,900
1332	8-6781-04	ストレートパンツDS-3001P L	2,800	2,900
1332	8-6781-05	ストレートパンツDS-3001P LL	2,800	2,900
1332	8-6781-06	ストレートパンツDS-3001FP 3L	2,800	2,900
1337	8-6822-01	白衣H. W. CUSHING 36	24,800	19,800
1337	8-6822-02	白衣H. W. CUSHING 38	24,800	19,800
1337	8-6822-03	白衣H. W. CUSHING 40	24,800	19,800
1337	8-6822-04	白衣H. W. CUSHING 42	24,800	19,800
1337	8-6823-01	白衣Elloody Petite 00	19,800	17,800
1337	8-6823-02	白衣Elloody Petite 0	19,800	17,800
1337	8-6823-03	白衣Elloody Petite 2	19,800	17,800
1337	8-6823-04	白衣Elloody Petite 4	19,800	17,800
1337	8-6823-05	白衣Elloody Petite 6	19,800	17,800
1337	8-6823-06	白衣Elloody Petite 8	19,800	17,800
1342	8-1685-01	エプロン JU-6359t	2,600	2,800
1342	8-1685-03	エプロン JU-6357t	2,600	2,800
1342	8-1685-04	エプロン JU-6356t	2,600	2,800
1342	8-1685-05	エプロン JU-6358t	2,600	2,800
1342	8-1685-06	エプロン TU-63142	2,600	2,800
1348	8-3580-01	カーディガン D-1001 S サックス	5,000	5,200
1348	8-3580-02	カーディガン D-1001 M サックス	5,000	5,200
1348	8-3580-03	カーディガン D-1001 L サックス	5,000	5,200
1348	8-3580-04	カーディガン D-1001 LLサックス	5,000	5,200
1348	8-3580-05	カーディガン D-1001 3Lサックス	5,700	5,900
1348	8-3581-01	カーディガン D-1001 S ピンク	5,000	5,200
1348	8-3581-02	カーディガン D-1001 M ピンク	5,000	5,200
1348	8-3581-03	カーディガン D-1001 L ピンク	5,000	5,200
1348	8-3581-04	カーディガン D-1001 LL ピンク	5,000	5,200
1348	8-3581-05	カーディガン D-1001 3L ピンク	5,700	5,900
1348	8-3582-01	カーディガン D-1001 S グレー	5,000	5,200
1348	8-3582-02	カーディガン D-1001 M グレー	5,000	5,200
1348	8-3582-03	カーディガン D-1001 L グレー	5,000	5,200
1348	8-3582-04	カーディガン D-1001 LL グレー	5,000	5,200
1348	8-3582-05	カーディガン D-1001 3L グレー	5,700	5,900
1348	8-3583-01	カーディガン D-1001 S ネイビー	5,000	5,200
1348	8-3583-02	カーディガン D-1001 M ネイビー	5,000	5,200
1348	8-3583-03	カーディガン D-1001 L ネイビー	5,000	5,200
1348	8-3583-04	カーディガン D-1001 LLネイビー	5,000	5,200
1348	8-3583-05	カーディガン D-1001 3Lネイビー	5,700	5,900
1348	8-3584-01	カーディガン D-1001 S パープル	5,000	5,200
1348	8-3584-02	カーディガン D-1001 M パープル	5,000	5,200
1348	8-3584-03	カーディガン D-1001 L パープル	5,000	5,200
1348	8-3584-04	カーディガン D-1001 LLパープル	5,000	5,200
1348	8-3584-05	カーディガン D-1001 3Lパープル	5,700	5,900
1348	8-3585-01	カーディガン D-1001 S ベージュ	5,000	5,200
1348	8-3585-02	カーディガン D-1001 M ベージュ	5,000	5,200
1348	8-3585-03	カーディガン D-1001 L ベージュ	5,000	5,200
1348	8-3585-04	カーディガン D-1001 LLベージュ	5,000	5,200
1348	8-3585-05	カーディガン D-1001 3Lベージュ	5,700	5,900
1348	8-6739-01	長袖カーディガンD1001 桃S	5,000	5,200
1348	8-6739-02	長袖カーディガンD1001 桃M	5,000	5,200
1348	8-6739-03	長袖カーディガンD1001 桃L	5,000	5,200
1348	8-6739-04	長袖カーディガンD1001 桃LL	5,000	5,200
1348	8-6739-05	長袖カーディガンD1001 桃3L	5,700	5,900
1348	8-6740-01	長袖カーディガンD1001 イエローS	5,000	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1348	8-6740-02	長袖カーディガンD1001 イエローM	5,000	5,200
1348	8-6740-03	長袖カーディガンD1001 イエローL	5,000	5,200
1348	8-6740-04	長袖カーディガンD1001 イエローLL	5,000	5,200
1348	8-6740-05	長袖カーディガンD1001 イエロー3L	5,700	5,900
1348	8-6741-01	長袖カーディガンD1001 キャメルS	5,000	5,200
1348	8-6741-02	長袖カーディガンD1001 キャメルM	5,000	5,200
1348	8-6741-03	長袖カーディガンD1001 キャメルL	5,000	5,200
1348	8-6741-04	長袖カーディガンD1001 キャメルLL	5,000	5,200
1348	8-6741-05	長袖カーディガンD1001 キャメル3L	5,700	5,900
1348	8-6742-01	長袖カーディガンD1001 濃紺S	5,000	5,200
1348	8-6742-02	長袖カーディガンD1001 濃紺M	5,000	5,200
1348	8-6742-03	長袖カーディガンD1001 濃紺L	5,000	5,200
1348	8-6742-04	長袖カーディガンD1001 濃紺LL	5,000	5,200
1348	8-6742-05	長袖カーディガンD1001 濃紺3L	5,700	5,900
1348	8-6743-01	長袖カーディガンD1001 李灰S	5,000	5,200
1348	8-6743-02	長袖カーディガンD1001 李灰M	5,000	5,200
1348	8-6743-03	長袖カーディガンD1001 李灰L	5,000	5,200
1348	8-6743-04	長袖カーディガンD1001 李灰LL	5,000	5,200
1348	8-6743-05	長袖カーディガンD1001 李灰3L	5,700	5,900
1348	8-1115-01	カーディガン D-1002 S グレー	5,800	6,000
1348	8-1115-02	カーディガン D-1002 M グレー	5,800	6,000
1348	8-1115-03	カーディガン D-1002 L グレー	5,800	6,000
1348	8-1115-04	カーディガン D-1002 LL グレー	5,800	6,000
1348	8-1116-01	カーディガン D-1002 S ネイビー	5,800	6,000
1348	8-1116-02	カーディガン D-1002 M ネイビー	5,800	6,000
1348	8-1116-03	カーディガン D-1002 L ネイビー	5,800	6,000
1348	8-1116-04	カーディガン D-1002 LLネイビー	5,800	6,000
1348	8-1117-01	カーディガン D-1002 S 濃紺	5,800	6,000
1348	8-1117-02	カーディガン D-1002 M 濃紺	5,800	6,000
1348	8-1117-03	カーディガン D-1002 L 濃紺	5,800	6,000
1348	8-1117-04	カーディガン D-1002 LL 濃紺	5,800	6,000
1348	8-1118-01	カーディガン D-1002 S サックス	5,800	6,000
1348	8-1118-02	カーディガン D-1002 M サックス	5,800	6,000
1348	8-1118-03	カーディガン D-1002 L サックス	5,800	6,000
1348	8-1118-04	カーディガン D-1002 LLサックス	5,800	6,000
1348	8-1119-01	カーディガン D-1002 S ピンク	5,800	6,000
1348	8-1119-02	カーディガン D-1002 M ピンク	5,800	6,000
1348	8-1119-03	カーディガン D-1002 L ピンク	5,800	6,000
1348	8-1119-04	カーディガン D-1002 LL ピンク	5,800	6,000
1348	8-1120-01	カーディガン D-1002 S パープル	5,800	6,000
1348	8-1120-02	カーディガン D-1002 M パープル	5,800	6,000
1348	8-1120-03	カーディガン D-1002 L パープル	5,800	6,000
1348	8-1120-04	カーディガン D-1002 LLパープル	5,800	6,000
1348	8-6835-01	ロングカーディガンD-1002李灰 S	5,800	6,000
1348	8-6835-02	ロングカーディガンD-1002李灰 M	5,800	6,000
1348	8-6835-03	ロングカーディガンD-1002李灰 L	5,800	6,000
1348	8-6835-04	ロングカーディガンD-1002李灰 LL	5,800	6,000
1348	8-6836-01	ロングカーディガンD-1002桃 S	5,800	6,000
1348	8-6836-02	ロングカーディガンD-1002桃 M	5,800	6,000
1348	8-6836-03	ロングカーディガンD-1002桃 L	5,800	6,000
1348	8-6836-04	ロングカーディガンD-1002桃 LL	5,800	6,000
1348	8-6837-01	ロングカーディガンD-1002緑S	5,800	6,000
1348	8-6837-02	ロングカーディガンD-1002緑M	5,800	6,000
1348	8-6837-03	ロングカーディガンD-1002緑L	5,800	6,000
1348	8-6837-04	ロングカーディガンD-1002緑LL	5,800	6,000
1362	8-8479-01	抗菌カバーソックスK-CS	1,500	1,200
1375	7-1198-01	ストラップ小物ホルダーMS-1	480	380
1375	7-1198-02	ストラップ小物ホルダーMS-2	480	380
1375	7-1198-03	ストラップ小物ホルダーMS-3	480	380
1375	7-1198-04	ストラップ小物ホルダーMS-4	480	380
1375	7-1198-05	ストラップ小物ホルダーMS-5	480	380
1375	7-1197-01	クリップ付キーホルダーCKH001	200	180
1375	7-1197-02	クリップ付キーホルダーCKH002	200	180

アズワン株式会社

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 東京支店 | <input type="checkbox"/> 横浜支店 | <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | <input type="checkbox"/> 札幌営業所 | <input type="checkbox"/> 仙台営業所 |
| <input type="checkbox"/> つくば営業所 | <input type="checkbox"/> 大宮営業所 | <input type="checkbox"/> 西東京営業所 | <input type="checkbox"/> 静岡営業所 | <input type="checkbox"/> 京都営業所 |
| <input type="checkbox"/> 神戸営業所 | <input type="checkbox"/> 広島営業所 | <input type="checkbox"/> 高松営業所 | <input type="checkbox"/> 福岡営業所 | <input type="checkbox"/> 沖縄営業所 |

価格改定表

アスレ研究設備カタログ2016

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
267	3-1311-05	軽量ボルトレスラック MK7345-4K	32,910	33,000
267	3-1311-06	軽量ボルトレスラック MK7445-4K	38,020	38,100
267	3-1311-08	軽量ボルトレスラック MK7645-4K	51,830	51,900
267	3-1312-01	軽量ボルトレスラック MK6345-5K	35,860	35,900
267	3-1312-02	軽量ボルトレスラック MK6445-5K	42,050	42,100
267	3-1312-03	軽量ボルトレスラック MK6545-5K	48,260	48,300
267	3-1312-04	軽量ボルトレスラック MK6645-5K	58,750	58,800
267	3-1312-05	軽量ボルトレスラック MK7345-5K	37,330	37,400
267	3-1312-06	軽量ボルトレスラック MK7445-5K	43,520	43,600
267	3-1312-07	軽量ボルトレスラック MK7545-5K	49,720	49,800
267	3-1312-08	軽量ボルトレスラック MK7645-5K	60,220	60,300
267	3-1313-01	軽量ボルトレスラック MK6360-5K	40,470	40,500
267	3-1313-02	軽量ボルトレスラック MK6460-5K	47,780	47,800
267	3-1313-03	軽量ボルトレスラック MK6560-5K	59,520	59,600
267	3-1313-04	軽量ボルトレスラック MK6660-5K	70,150	70,200
267	3-1313-05	軽量ボルトレスラック MK7360-5K	41,940	42,000
267	3-1313-06	軽量ボルトレスラック MK7460-5K	49,250	49,300
267	3-1313-07	軽量ボルトレスラック MK7560-5K	60,990	61,000
267	3-1313-08	軽量ボルトレスラック MK7660-5K	71,620	71,700
267	3-1314-02	軽中量ボルトレスラックMS6445-4K	39,760	39,800
267	3-1314-03	軽中量ボルトレスラックMS6545-4K	44,950	45,000
267	3-1314-04	軽中量ボルトレスラックMS6645-4K	55,050	55,100
267	3-1314-05	軽中量ボルトレスラックMS7345-4K	36,240	36,300
267	3-1314-06	軽中量ボルトレスラックMS7445-4K	41,690	41,700
267	3-1314-07	軽中量ボルトレスラックMS7545-4K	46,880	46,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
267	3-1314-08	軽中量ボルトレスラックMS7645-4K	56,980	57,000
267	3-1315-01	軽中量ボルトレスラックMS6345-5K	38,830	38,900
267	3-1315-02	軽中量ボルトレスラックMS6445-5K	45,370	45,400
267	3-1315-03	軽中量ボルトレスラックMS6545-5K	51,580	51,600
267	3-1315-04	軽中量ボルトレスラックMS6645-5K	63,890	63,900
267	3-1315-05	軽中量ボルトレスラックMS7345-5K	40,770	40,800
267	3-1315-07	軽中量ボルトレスラックMS7545-5K	53,510	53,600
267	3-1315-08	軽中量ボルトレスラックMS7645-5K	65,820	65,900
267	3-1316-01	軽中量ボルトレスラックMS6360-4K	38,450	38,500
267	3-1316-02	軽中量ボルトレスラックMS6460-4K	44,810	44,900
267	3-1316-03	軽中量ボルトレスラックMS6560-4K	54,420	54,500
267	3-1316-04	軽中量ボルトレスラックMS6660-4K	63,270	63,300
267	3-1316-05	軽中量ボルトレスラックMS7360-4K	40,380	40,400
267	3-1316-06	軽中量ボルトレスラックMS7460-4K	46,740	46,800
267	3-1316-07	軽中量ボルトレスラックMS7560-4K	56,350	56,400
267	3-1317-01	軽中量ボルトレスラックMS6360-5K	44,060	44,100
267	3-1317-02	軽中量ボルトレスラックMS6460-5K	51,720	51,800
267	3-1317-03	軽中量ボルトレスラックMS6560-5K	63,460	63,500
267	3-1317-05	軽中量ボルトレスラックMS7360-5K	45,990	46,000
267	3-1317-06	軽中量ボルトレスラックMS7460-5K	53,650	53,700
267	3-1317-07	軽中量ボルトレスラックMS7560-5K	65,390	65,400
267	3-1317-08	軽中量ボルトレスラックMS7660-5K	76,130	76,200
312	3-1422-13	ULPAフィルターEXHAUST-3	58,000	65,000
312	3-1422-21	ULPAフィルターDOWN FLOW-6	143,000	152,000
312	3-1422-22	ULPAフィルターEXHAUST-6	161,000	130,000



大阪本社

東京支店

横浜支店

名古屋支店

札幌営業所

仙台営業所

つくば営業所

大宮営業所

西東京営業所

静岡営業所

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

高松営業所

福岡営業所

沖縄営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2017

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
4	3-1721-01	アズピュアロングニトリル手袋LL	10,100	8,900
4	3-1721-02	アズピュアロングニトリル手袋L	10,100	8,900
4	3-1721-03	アズピュアロングニトリル手袋M	10,100	8,900
4	3-1721-04	アズピュアロングニトリル手袋S	10,100	8,900
5	3-1723-51	APラテックスGエンボスLBT100LL	19,000	16,800
5	3-1723-52	APラテックスGエンボスLBT100 L	19,000	16,800
5	3-1723-53	APラテックスGエンボスLBT100 M	19,000	16,800
5	3-1723-54	APラテックスGエンボスLBT100 S	19,000	16,800
5	3-1724-51	APラテックスG HGLBT100HLL	20,100	17,700
5	3-1724-52	APラテックスG HG LBT100HL	20,100	17,700
5	3-1724-53	APラテックスG HG LBT100HM	20,100	17,700
5	3-1724-54	APラテックスG HG LBT100HS	20,100	17,700

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

研究用素材・材料&フッ素樹脂2015＞2016

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016

平成29年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
7	3-3150-01	炭化タングステン棒WC-φ1.00	2,000	3,100
7	3-3150-02	炭化タングステン棒WC-φ1.10	2,300	3,100
7	3-3150-03	炭化タングステン棒WC-φ1.20	2,300	3,100
7	3-3150-04	炭化タングステン棒WC-φ1.30	2,300	3,100
7	3-3150-05	炭化タングステン棒WC-φ1.40	2,300	3,100
7	3-3150-06	炭化タングステン棒WC-φ1.50	2,300	3,500
7	3-3150-07	炭化タングステン棒WC-φ1.60	2,400	3,500
7	3-3150-08	炭化タングステン棒WC-φ1.70	2,400	3,500
7	3-3150-09	炭化タングステン棒WC-φ1.80	2,400	3,500
7	3-3150-10	炭化タングステン棒WC-φ1.90	2,400	3,500
7	3-3150-11	炭化タングステン棒WC-φ2.00	2,400	3,900
7	3-3150-12	炭化タングステン棒WC-φ2.10	2,500	3,700
7	3-3150-13	炭化タングステン棒WC-φ2.20	2,500	3,700
7	3-3150-14	炭化タングステン棒WC-φ2.30	2,500	3,700
7	3-3150-15	炭化タングステン棒WC-φ2.40	2,500	3,700
7	3-3150-16	炭化タングステン棒WC-φ2.50	2,500	4,100
7	3-3150-17	炭化タングステン棒WC-φ2.60	3,000	4,200
7	3-3150-18	炭化タングステン棒WC-φ2.70	3,000	4,200
7	3-3150-19	炭化タングステン棒WC-φ2.80	3,000	4,200
7	3-3150-20	炭化タングステン棒WC-φ2.90	3,000	4,200
7	3-3150-21	炭化タングステン棒WC-φ3.00	3,000	4,500
7	3-3150-22	炭化タングステン棒WC-φ3.10	3,700	4,600
7	3-3150-23	炭化タングステン棒WC-φ3.20	3,700	4,600
7	3-3150-24	炭化タングステン棒WC-φ3.30	3,700	4,600
7	3-3150-25	炭化タングステン棒WC-φ3.40	3,700	4,600
7	3-3150-26	炭化タングステン棒WC-φ3.50	3,700	5,000
7	3-3150-27	炭化タングステン棒WC-φ3.60	4,500	5,000
7	3-3150-28	炭化タングステン棒WC-φ3.70	4,500	5,000
7	3-3150-29	炭化タングステン棒WC-φ3.80	4,500	5,000
7	3-3150-30	炭化タングステン棒WC-φ3.90	4,500	5,000
7	3-3150-31	炭化タングステン棒WC-φ4.00	4,500	5,500
7	3-3150-36	炭化タングステン棒WC-φ4.50	5,400	6,500
7	3-3150-41	炭化タングステン棒WC-φ5.00	6,500	7,600
7	3-3150-42	炭化タングステン棒WC-φ5.10	7,000	7,500
7	3-3150-43	炭化タングステン棒WC-φ5.20	7,000	7,500
7	3-3150-44	炭化タングステン棒WC-φ5.30	7,000	7,500
7	3-3150-45	炭化タングステン棒WC-φ5.40	7,000	7,500
7	3-3150-46	炭化タングステン棒WC-φ5.50	7,000	8,200
7	3-3150-51	炭化タングステン棒WC-φ6.00	8,100	9,700
7	3-3150-52	炭化タングステン棒WC-φ6.10	9,200	9,700
7	3-3150-53	炭化タングステン棒WC-φ6.20	9,200	9,700
7	3-3150-54	炭化タングステン棒WC-φ6.30	9,200	9,700
7	3-3150-55	炭化タングステン棒WC-φ6.40	9,200	9,700
7	3-3150-56	炭化タングステン棒WC-φ6.50	9,200	10,700
7	3-3150-61	炭化タングステン棒WC-φ7.00	10,600	11,900
7	3-3150-66	炭化タングステン棒WC-φ7.50	11,400	13,300
7	3-3150-71	炭化タングステン棒WC-φ8.00	13,200	16,200
160	6-373-02	ダイキングリース 50g	6,300	8,000
163	1-8286-01	スライドコート フッ素樹脂潤滑皮膜	3,820	3,870
184	7-276-01	メイルコネクター SKH-6	1,750	1,900
184	7-276-02	メイルコネクター SKH-8	1,850	2,000
184	7-276-03	メイルコネクター SKH-10-2P	2,200	2,400
184	7-276-04	メイルコネクター SKH-10-3P	2,200	2,400
184	7-276-05	メイルコネクター SKH-12-3P	2,350	2,600
184	7-276-06	メイルコネクター SKH-12-4P	2,350	2,600
184	7-276-07	メイルコネクター SKH-1/4	1,750	2,100
184	7-276-08	メイルコネクター SKH-3/8-2P	2,200	2,400
184	7-276-09	メイルコネクター SKH-3/8-3P	2,300	2,500
184	7-276-10	メイルコネクター SKH-1/2-3P	2,500	3,000
184	7-276-12	メイルコネクター SKH-3/4	3,600	4,000
184	7-276-13	メイルエルボー LKH-6	2,100	2,300
184	7-276-14	メイルエルボー LKH-8	2,350	2,600
184	7-276-15	メイルエルボー LKH-10-2P	2,800	3,300
184	7-276-16	メイルエルボー LKH-10-3P	2,800	3,300
184	7-276-18	メイルエルボー LKH-12-4P	3,100	3,300
184	7-276-19	メイルエルボー LKH-1/4	2,200	2,700
184	7-276-23	メイルエルボー LKH-1/2-4P	3,300	3,800
184	7-276-24	メイルエルボー LKH-3/4	4,400	5,300
184	5-4017-01	レジャーシング ユニオン SRU6-8	2,650	2,900
184	5-4017-02	レジャーシング ユニオン SRU6-10	2,800	3,000
184	5-4017-03	レジャーシング ユニオン SRU6-12	3,300	3,600
184	5-4017-04	レジャーシング ユニオンSRU10-12	3,300	4,000
184	5-4017-05	レジャーシング ユニオン SRU8-12	3,300	3,800
184	5-4017-07	レジャーシングユニオンSRU12-3/4	4,000	4,900
184	5-4017-08	ユニオン SRU1/8-1/4	2,800	3,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
184	5-4017-09	ユニオン SRU1/4-3/8	2,800	3,300
184	5-4017-10	ユニオン SRU1/4-1/2	3,100	3,600
184	5-4017-11	ユニオン SRU1/4-3/4	3,550	4,400
184	5-4017-12	ユニオン SRU3/8-1/2	3,250	3,500
184	5-4017-13	ユニオン SRU3/8-3/4	3,950	4,800
184	5-4017-14	ユニオン SRU1/2-3/4	4,000	4,800
185	7-272-01	ストレートユニオン SKU-6	2,350	2,600
185	7-272-02	ストレートユニオン SKU-8	2,500	2,700
185	7-272-03	ストレートユニオン SKU-10	2,850	3,100
185	7-272-04	ストレートユニオン SKU-12	3,100	3,300
185	7-272-05	ストレートユニオン SKU-1/4	2,350	2,800
185	7-272-06	ストレートユニオン SKU-3/8	2,850	3,300
185	7-272-07	ストレートユニオン SKU-1/2	3,100	3,300
185	7-272-08	ストレートユニオン SKU-3/4	4,000	4,500
185	7-273-01	ユニオンエルボー LKU-6	2,350	2,600
185	7-273-02	ユニオンエルボー LKU-8	2,500	2,700
185	7-273-03	ユニオンエルボー LKU-10	2,800	3,000
185	7-273-04	ユニオンエルボー LKU-12	3,200	3,400
185	7-273-05	ユニオンエルボー LKU-1/4	2,350	2,600
185	7-273-06	ユニオンエルボー LKU-3/8	3,100	3,400
185	7-273-07	ユニオンエルボー LKU-1/2	3,200	3,900
185	7-273-08	ユニオンエルボー LKU-3/4	4,500	5,000
185	7-277-01	ユニオンティ TKU-6	3,050	3,300
185	7-277-02	ユニオンティ TKU-8	3,400	3,900
185	7-277-03	ユニオンティ TKU-10	3,450	4,300
185	7-277-04	ユニオンティ TKU-12	4,250	4,700
185	7-277-05	ユニオンティ TKU-1/4	3,200	3,400
185	7-277-06	ユニオンティ TKU-3/8	3,650	4,200
185	7-277-07	ユニオンティ TKU-1/2	3,250	3,900
185	7-277-08	ユニオンティ TKU-3/4	6,000	7,400
185	7-274-01	パネルマウント SKP-6	3,050	3,700
185	7-274-02	パネルマウント SKP-8	3,300	4,000
185	7-274-03	パネルマウント SKP-10	3,650	4,500
185	7-274-05	パネルマウント SKP-1/4	3,200	3,900
185	7-274-07	パネルマウント SKP-1/2	4,200	5,100
185	7-275-01	パネルマウントエルボー LKP-6	3,400	3,800
185	7-275-03	パネルマウントエルボー LKP-10	4,000	4,900
185	7-275-04	パネルマウントエルボー LKP-12	4,400	5,300
185	7-275-05	パネルマウントエルボー LKP-1/4	3,400	4,300
185	7-275-07	パネルマウントエルボー LKP-1/2	4,400	4,900
185	2-739-01	K-LOCK継手用フェルールK-6F	2,100	2,300
185	2-739-02	K-LOCK継手用フェルールK-8F	2,600	2,800
185	2-739-03	K-LOCK継手用フェルールK-10F	3,000	3,400
185	2-739-04	K-LOCK継手用フェルールK-12F	3,200	3,600
185	2-739-05	K-LOCK継手用フェルールK-1/4F	2,100	2,300
185	2-739-06	K-LOCK継手用フェルールK-3/8F	3,000	3,400
185	2-739-08	K-LOCK継手用フェルールK-3/4F	3,900	4,300
191	7-282-01	二方コック C-2N-6	8,000	9,800
191	7-282-02	二方コック C-2N-8	8,000	9,900
191	7-282-03	二方コック C-2N-10	8,700	9,700
191	7-282-04	二方コック C-2N-12	9,000	10,000
191	7-282-05	三方コック C-3N-6	9,000	9,900
191	7-282-06	三方コック C-3N-8	9,000	9,900
191	1-2701-01	ETFEコック 2方 C-2-6	7,700	9,400
191	1-2701-02	ETFEコック 2方 C-2-8	7,700	9,400
191	1-2702-01	ETFEコック 3方 C-3-6	8,800	9,700
191	1-2702-02	ETFEコック 3方 C-3-8	8,800	9,700
191	1-2702-03	ETFEコック 3方 C-3-10	9,900	11,900
194	4-5342-01	ビッグボーイ 細口 100ml	1,600	1,780
194	4-5342-02	ビッグボーイ 細口 250ml	2,300	2,500
194	4-5342-03	ビッグボーイ 細口 500ml	3,600	3,900
194	4-5342-04	ビッグボーイ 細口 1000ml	7,500	8,200
194	4-5342-05	ビッグボーイ 広口 100ml	2,500	2,800
194	4-5342-06	ビッグボーイ 広口 250ml	3,650	4,100
194	4-5342-07	ビッグボーイ 広口 500ml	5,150	5,600
194	4-5342-08	ビッグボーイ 広口 1000ml	8,300	9,000
194	3-1568-01	ビッグボーイ 角型広口100ml	2,600	2,800
194	3-1568-02	ビッグボーイ 角型広口250ml	3,850	4,400
194	3-1568-03	ビッグボーイ 角型広口500ml	5,400	5,900
194	3-1568-04	ビッグボーイ 角型広口1000ml	8,600	9,400
194	7-2103-01	SCC ビッグボーイ細口びん 100ml	2,800	3,000
194	7-2103-02	SCC ビッグボーイ細口びん 250ml	3,900	4,300
194	7-2103-03	SCC ビッグボーイ細口びん 500ml	5,900	6,100
194	7-2103-05	SCC ビックボーイ広口びん 100ml	4,180	4,600
194	7-2103-06	SCC ビックボーイ広口びん 250ml	5,700	6,400

■研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016

平成29年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
194	7-2103-07	SCC ビックボーイ広口びん 500ml	7,800	8,400
194	7-2103-08	SCC ビックボーイ広口びん1000ml	12,400	13,400
200	4-5343-01	広口洗浄瓶(PFA) 100ml	3,900	4,100
200	4-5343-02	広口洗浄瓶(PFA) 250ml	5,600	6,100
200	4-5343-03	広口洗浄瓶(PFA) 500ml	7,400	8,200
200	4-5343-04	広口洗浄瓶(PFA) 1000ml	14,400	15,800
200	4-5343-05	細口洗浄瓶 100ml	3,000	3,400
200	4-5343-06	細口洗浄瓶 250ml	4,000	4,200
200	4-5343-07	細口洗浄瓶 500ml	5,700	6,200
200	4-5343-08	細口洗浄瓶 1000ml	14,400	17,000
200	7-2106-06	SCC 細口洗浄瓶 250ml	5,800	6,100
200	7-2106-07	SCC テフロン細口洗浄瓶 500ml	7,700	8,300
201	7-214-01	タンク・Bシリーズ B-30	49,000	59,300
201	7-214-02	タンク・Bシリーズ B-40	74,000	81,400
208	7-189-01	PFA分液ロート 100mL	8,000	8,800
208	7-189-02	PFA分液ロート 200mL	12,000	13,200
225	1-2084-01	音が静かな回転子 10mm	260	290
225	1-2084-02	音が静かな回転子 15mm	260	290
225	1-2084-03	音が静かな回転子 20mm	260	290
225	1-2084-04	音が静かな回転子 25mm	290	330
225	1-2084-05	音が静かな回転子 30mm	300	330
225	1-2084-06	音が静かな回転子 35mm	360	390
225	1-2084-07	音が静かな回転子 40mm	360	390
225	1-2084-08	音が静かな回転子 45mm	420	510
225	1-2084-09	音が静かな回転子 50mm	420	480
239	7-177-19	ウェハーキャリアーK K-15	9,600	10,600
239	7-177-20	ウェハーキャリアーK K-20	9,600	11,600
239	7-177-01	ウェハーキャリアー KM-20	9,900	10,900
239	7-177-02	ウェハーキャリアー KM-25	10,500	12,700
239	7-177-03	ウェハーキャリアー KM-25-51	13,550	16,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
239	7-177-04	ウェハーキャリアー KM-30	11,500	12,700
239	7-177-05	ウェハーキャリアー KM-30N	11,500	14,000
239	7-177-06	ウェハーキャリアー KM-40N	18,400	20,300
239	7-177-08	ウェハーキャリアー KM-40NA	18,500	20,400
239	7-177-09	ウェハーキャリアー KM-50NA	29,900	36,200
240	7-177-10	ウェハーキャリアー KM-60NA	49,000	54,000
240	6-7987-08	ウェハーキャリアー 150KM-60NM	56,000	61,700
240	6-7987-16	ウェハーキャリアー150KM-615-A1	42,000	51,000
240	7-177-11	ウェハーキャリアー KM-80NA	89,000	98,000
240	6-7987-04	ウェハーキャリアー200KM-822-A1	87,000	95,800
240	1-8301-01	ウェハーキャリアー KM-1201-A2	317,000	348,700
240	7-177-13	角型キャリアーMASK 50MASK	15,800	17,300
240	7-177-14	角型キャリアーMASK 60MASK	16,000	17,500
240	7-177-15	角型キャリアーMASK 100MASK	25,000	27,600
240	7-177-16	角型キャリアーMASK 125MASK	28,500	34,600
240	7-177-18	太陽電池用角型キャリアー AM-100	25,800	28,500
241	2-067-01	洗浄用フラワーキャリア小	8,400	9,200
241	2-067-02	洗浄用フラワーキャリア中	8,600	9,400
241	2-067-03	洗浄用フラワーキャリア大	8,800	9,600
241	2-067-11	洗浄用フラワーキャリア専用ハンドル	4,600	5,000
241	7-178-01	ハンドルH HM-20	6,300	6,900
241	7-178-02	ハンドルH HM-25	6,300	6,900
241	7-178-03	ハンドルH HM-30	6,600	7,300
241	7-178-04	ハンドルH HM-40	7,200	8,000
241	7-178-05	ハンドルH HM-50	9,700	10,800
241	7-178-13	ハンドルHS HM-60	13,700	15,200
241	6-7987-46	ハンドルHM-80 (200用)	72,000	79,200
241	7-178-07	ハンドルH HS-40	7,100	8,600
241	7-177-25	Kシリーズ用ハンドル H-01	3,500	3,900



大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2018

平成29年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
巻頭14	7-4722-01	レオナイスリンスインシャンプー 4.5L	2,560	2,320
巻頭14	7-4722-02	レオナイス リンスインシャンプー 18L	5,960	4,960
巻頭14	7-4721-01	レオナイスボディソープ 4.5L	2,560	2,320
巻頭14	7-4721-02	レオナイス ボディソープ 18L	5,960	4,960
巻頭14	7-4716-01	バスルック 4L	2,120	1,920
巻頭14	7-4711-01	ライオン ソフター 4L	1,520	1,380
巻頭14	7-4711-02	ライオンソフター 10kg	2,800	2,330
巻頭14	7-4714-01	メディプロ プリーチ 1.5kg	370	330
巻頭14	7-4714-02	メディプロ プリーチ 5kg	1,220	1,100
巻頭14	7-4720-01	メディプロジアフォームクリーナー1000	480	430

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
巻頭14	7-4700-01	キレイキレイ薬用泡ハンドソープ550ml	850	770
巻頭14	7-4700-02	キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 2L	3,060	2,780
巻頭14	7-4700-03	キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 4L	4,960	4,500
巻頭14	7-4700-04	キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 10L	11,000	9,160
巻頭14	7-4718-01	トイレルック 450ml	270	240
巻頭14	7-4718-02	トイレルック 4L	1,620	1,470
12	7-1964-01	プラスロープ 500	1,200	1,300
12	7-1965-01	プラスロープ 511	2,400	2,600
321	8-2823-01	ぐらぐら輪投げ 遊具 SFO15	15,000	18,000
321	8-2823-03	もぐら7兄弟 遊具 SC023	24,800	27,000



大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所