

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2019
サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
17	2-2186-11	真空乾燥器用架台AVO-450T	45,000	53,000
19	2-8102-01	凍結乾燥器 FDU-12AS	459,000	473,000
19	2-8102-11	フラスコ・瓶用多岐管 PMH-4AAS	99,000	108,000
19	2-8102-12	ドライチャンパー DRC-2LAS	202,000	215,000
19	2-8102-13	乾燥瓶用アダプター 4本入	4,600	4,800
19	2-8102-14	乾燥瓶用キャップ 1個入	6,200	6,400
19	2-8102-15	凍結乾燥瓶 120ml 本体のみ	10,200	10,700
19	2-8102-16	凍結乾燥瓶 150ml 本体のみ	11,400	11,900
19	2-8102-17	凍結乾燥瓶 300ml 本体のみ	12,500	12,900
65	1-8501-01	ホットプレートC-MAG HP4	55,000	57,000
65	1-8501-02	ホットプレートC-MAG HP7	57,200	59,200
65	1-8501-03	ホットプレートC-MAG HP10	84,000	92,900
71	1-3069-31	シャマルホットプレート HHP-411V	151,000	156,000
71	1-3069-32	シャマルホットプレート HHP-4030	284,000	289,000
71	1-4469-01	シャマルホットプレートHHP-230SQ	320,000	325,000
71	1-4469-02	シャマルホットプレートHHP-330SQ	345,000	350,000
71	1-3069-11	シャマルホットプレート HHP-411	175,000	181,000
71	1-3069-12	シャマルホットプレート HHP-412	210,000	215,000
71	1-3069-21	シャマルホットプレートHHP-411SC	210,000	215,000
71	1-3069-22	シャマルホットプレートHHP-412SC	270,000	276,000
89	1-165-01	マントルヒーター AF-05	12,200	13,000
89	1-165-02	マントルヒーター AF-1	13,700	14,500
89	1-165-03	マントルヒーター AF-2	15,000	16,000
89	1-165-04	マントルヒーター AF-3	16,200	18,800
89	1-165-05	マントルヒーター AF-5	19,000	21,800
89	1-165-06	マントルヒーター AF-10	22,400	25,000
89	1-165-07	マントルヒーター AF-20	27,200	33,000
89	1-165-08	マントルヒーター AF-30	30,800	40,000
89	1-165-09	マントルヒーター AF-50	43,500	50,000
89	1-165-10	マントルヒーター AF-100	72,700	78,000
89	1-162-01	マントルヒーター GB-05	12,200	13,000
89	1-162-02	マントルヒーター GB-1	13,700	14,500
89	1-162-03	マントルヒーター GB-2	15,000	16,000
89	1-162-04	マントルヒーター GB-3	16,200	18,800
89	1-162-05	マントルヒーター GB-5	19,000	21,800
89	1-162-06	マントルヒーター GB-10	22,400	25,000
89	1-162-07	マントルヒーター GB-20	27,200	33,000
89	1-162-08	マントルヒーター GB-30	30,800	40,000
89	1-162-09	マントルヒーター GB-50	43,500	50,000
89	1-162-10	マントルヒーター GB-100	72,700	78,000
90	1-167-01	マントルヒーター AFR-3	33,300	33,500
90	1-167-02	マントルヒーター AFR-5	35,700	36,800
90	1-167-03	マントルヒーター AFR-10	39,400	40,000
90	1-167-04	マントルヒーター AFR-20	43,800	50,500
90	1-167-05	マントルヒーター AFR-30	47,900	55,000
90	1-167-06	マントルヒーター AFR-50	59,800	68,000
90	1-167-07	マントルヒーター AFR-100	89,400	93,000
90	1-164-01	マントルヒーター GBR-3	33,300	33,500
90	1-164-02	マントルヒーター GBR-5	35,700	36,800
90	1-164-03	マントルヒーター GBR-10	39,400	40,000
90	1-164-04	マントルヒーター GBR-20	43,800	50,500
90	1-164-05	マントルヒーター GBR-30	47,900	55,000
90	1-164-06	マントルヒーター GBR-50	59,800	68,000
90	1-164-07	マントルヒーター GBR-100	89,400	93,000
102	1-160-01	フレキシブルヒーターFH-1	6,600	8,000
102	1-160-02	フレキシブルヒーターFH-2	13,300	16,000
102	1-160-03	フレキシブルヒーターFH-3	13,300	16,000
102	1-160-04	フレキシブルヒーターFH-4	26,200	31,000
102	1-160-05	フレキシブルヒーターFHU-5	6,600	8,000
102	1-160-06	フレキシブルヒーターFHU-6	13,300	16,000
102	1-160-07	フレキシブルヒーターFHU-7	13,300	16,000
102	1-160-08	フレキシブルヒーターFHU-8	26,200	31,000
102	1-157-05	ヒーティングテープ PVC 1.5m	12,700	13,400
102	1-157-01	ヒーティングテープ PVC 3m	24,000	25,200
102	1-157-02	ヒーティングテープ PVC 5m	29,900	31,400
102	1-157-03	ヒーティングテープ PVC 7m	33,300	35,000
102	1-157-04	ヒーティングテープ PVC 10m	43,900	46,100
102	1-158-05	ヒーティングテープ シリコンゴム 1.5m	22,200	23,300
102	1-158-01	ヒーティングテープ シリコンゴム 3m	39,400	41,400
102	1-158-02	ヒーティングテープ シリコンゴム 5m	54,400	57,200
102	1-158-03	ヒーティングテープ シリコンゴム 7m	67,000	70,400
102	1-158-04	ヒーティングテープ シリコンゴム 10m	92,400	97,000
102	1-159-05	ヒーティングテープシリコンブレード1.5	25,500	26,800
102	1-159-01	ヒーティングテープ シリコンブレード3m	48,500	51,000
102	1-159-02	ヒーティングテープ シリコンブレード5m	66,500	69,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
102	1-159-03	ヒーティングテープ シリコンブレード7m	83,300	87,500
102	1-159-04	ヒーティングテープ シリコンブレード10	112,000	117,600
103	1-155-05	ヒーティングケーブル シリコンゴム 1.5	10,800	11,400
103	1-155-01	ヒーティングケーブルシリコンゴム 3m	17,300	18,200
103	1-155-02	ヒーティングケーブルシリコンゴム 5m	22,500	23,700
103	1-155-03	ヒーティングケーブルシリコンゴム 7m	27,200	28,600
103	1-155-04	ヒーティングケーブルシリコンゴム 10m	35,200	37,000
116	3-8858-01	投げ込み式クーラー TC45	480,000	500,000
116	3-8858-02	投げ込み式クーラー TC50	770,000	800,000
116	3-8858-03	投げ込み式クーラー TC100	1,480,000	1,520,000
116	1-1328-01	スターリング冷凍機 SC-UE15	303,000	380,000
116	1-1328-02	スターリング冷凍機 SC-UE15R	327,000	405,000
130	2-5480-02	フリーズボックス IB-02100	18,600	21,400
130	2-5480-05	フリーズボックス IB-02081	18,100	20,900
138	1-9945-01	メカニカル制御攪拌機 RW20デジタル	99,000	105,000
138	1-3150-13	R182ボスヘッド	8,900	9,400
138	3-8002-01	電子制御攪拌機 Microstar7.5	128,000	135,000
138	3-8002-02	電子制御攪拌機 Microstar15	138,000	145,000
138	3-8002-03	電子制御攪拌機 Microstar30	148,000	155,000
138	1-9943-22	電子制御攪拌機ユーロスター20デジタル	117,000	123,000
138	1-9943-21	電子制御攪拌機ユーロスター40デジタル	149,000	157,000
138	1-7326-11	RH3 容器押さえ	29,700	33,000
138	1-3150-13	R182ボスヘッド	8,900	9,400
139	1-7326-25	電子制御攪拌機ユーロスター100デジタル	244,000	257,000
139	1-7326-26	攪拌機ユーロスター100コントロール	308,000	321,000
139	1-7326-21	電子制御攪拌機ユーロスター200デジタル	308,000	323,000
139	1-7326-23	攪拌機ユーロスター200コントロール	371,000	387,000
139	1-7326-24	攪拌機ユーロスター200コントロールP4	467,000	510,000
139	1-7326-12	RH5 容器押さえ	37,100	42,000
139	1-7326-13	スタンド R2723 スタンド	99,000	105,000
139	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	79,000	85,000
139	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	19,700	21,000
139	1-3150-31	電子制御攪拌機ユーロスター60デジタル	170,000	179,000
139	1-3150-32	攪拌機ユーロスター60コントロール	234,000	243,000
139	1-6608-11	メカニカル制御攪拌機RW28デジタル	361,000	380,000
139	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	79,000	85,000
139	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	19,700	21,000
140	1-9944-21	電子制御攪拌機ハイスピードデジタル	223,000	235,000
140	1-6608-02	攪拌機 R2722 スタンド	79,000	85,000
140	1-6608-03	攪拌機 R271 ボスヘッド	19,700	21,000
142	2-9546-02	乾式粉体混合機RM-10S-3	650,000	700,000
148	7-232-01	PTFE攪拌棒 450mm	8,900	10,800
148	7-232-02	PTFE攪拌棒 500mm	13,000	15,700
148	7-232-03	PTFE攪拌棒 600mm	14,000	17,000
148	7-232-04	PTFE攪拌棒 700mm	17,000	20,500
148	7-232-05	PTFE攪拌棒 800mm	20,000	24,000
148	7-232-11	PTFE攪拌棒 交換用羽根(80mm)	2,500	3,000
148	7-232-12	PTFE攪拌棒 交換用羽根(120mm)	3,500	4,200
148	7-232-13	PTFE攪拌棒 交換用羽根(150mm)	4,000	4,800
148	7-233-01	PTFE被覆攪拌棒 350mm	9,000	10,900
148	7-233-02	PTFE被覆攪拌棒 400mm	9,000	11,000
148	7-233-03	PTFE被覆攪拌棒 450mm	10,000	12,000
148	7-233-04	PTFE被覆攪拌棒 500mm	15,000	18,000
148	7-233-05	PTFE被覆攪拌棒 600mm	16,500	20,000
148	7-233-11	PTFE被覆攪拌棒交換用羽根(80mm)	2,500	3,000
148	7-233-12	PTFE被覆攪拌棒交換用羽根 100mm	3,000	3,600
148	7-230-01	PTFE攪拌装置セット T1	13,300	16,100
148	7-230-02	PTFE攪拌装置セット T2	17,900	21,500
148	7-230-03	PTFE攪拌装置セット T3	18,900	22,900
148	7-230-04	PTFE攪拌装置セット T4	14,100	16,800
148	7-230-05	PTFE攪拌装置セット T5	18,800	22,700
148	7-230-06	PTFE攪拌装置セット T6	19,800	23,800
148	7-231-01	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A1	21,200	25,500
148	7-231-02	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A2	21,900	26,600
148	7-231-03	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A3	23,000	27,700
148	7-231-04	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A4	25,000	30,200
148	7-231-05	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A5	25,500	31,400
148	7-231-06	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A6	26,500	36,400
148	7-231-07	PTFE被覆攪拌減圧装置(TFE)A7	27,500	34,600
150	1-3142-01	PTFE3枚羽根攪拌棒 M4	23,000	27,600
150	1-3142-02	PTFE3枚羽根攪拌棒 M5	25,500	30,800
150	1-3142-03	PTFE3枚羽根攪拌棒 M6	29,000	34,900
150	1-3143-01	PTFE羽根型攪拌棒 G1	26,000	32,200
150	1-3143-02	PTFE羽根型攪拌棒 G2	29,000	34,700
150	1-3143-03	PTFE羽根型攪拌棒 G3	33,000	39,800

■研究用総合機器カタログ2019／サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
151	7-066-01	PTFE攪拌シール 24／32	4,680	5,850
151	7-066-02	PTFE攪拌シール 29／38	5,530	6,780
173	1-6607-05	スターラー用H44ボスヘッド	3,400	3,600
173	1-5449-11	溶液温度コントローラー ETS-D5	41,000	43,000
173	1-6607-05	スターラー用H44ボスヘッド	3,400	3,600
174	1-5449-11	溶液温度コントローラー ETS-D5	41,000	43,000
174	1-6607-05	スターラー用H44ボスヘッド	3,400	3,600
174	1-1815-21	マグネットスターラRET control	169,000	180,000
174	1-1815-12	ガラスコートセンサー PT100. 51	41,000	44,000
174	1-6607-05	スターラー用H44ボスヘッド	3,400	3,600
174	1-6607-21	ホットスターラCMAGHS4デジタル	72,000	75,600
174	1-6607-22	ホットスターラCMAGHS7デジタル	80,000	84,000
174	1-6607-23	ホットスターラCMAGHS10デジタル	103,000	108,150
183	3-6660-01	オクタゴン攪拌子 8＊15	190	230
183	3-6660-02	オクタゴン攪拌子 8＊20	220	270
183	3-6660-03	オクタゴン攪拌子 8＊25	230	280
183	3-6660-04	オクタゴン攪拌子 8＊30	280	300
183	3-6660-05	オクタゴン攪拌子 8＊40	300	360
183	3-6660-06	オクタゴン攪拌子 8＊50	400	440
183	3-6660-07	オクタゴン攪拌子 8＊75	850	950
183	3-6658-01	フットボール攪拌子 A 6x15	300	340
191	1-8797-11	標準(試験管用)アタッチメントVG3. 1	1,200	1,350
191	1-8797-12	片手アタッチメント VG3. 2	2,600	2,800
191	1-8797-13	ユニバーサルアタッチメント VG3. 3	2,900	3,100
191	1-8797-14	エッペンディフ用インサート VG3. 31	7,300	7,500
192	1-3191-11	ミニシェーカー MS3 ベーシック	67,000	73,000
192	1-3191-25	試験管インサート MS1. 32	5,900	6,300
194	2-6863-01	ボルテックスミキサー SI-0286	45,000	46,000
194	2-6863-03	スターターセット H301	13,800	15,000
199	3-8633-11	BT302用ベース H1000-MR	40,000	42,000
199	3-8633-12	三角フラスコ H1000-MR-50	4,700	6,500
199	3-8633-13	三角フラスコ H1000-MR-125	5,200	5,500
199	3-8633-14	三角フラスコ H1000-MR-250	5,600	6,500
199	3-8633-15	三角フラスコ H1000-MR-500	6,000	6,500
199	3-8633-16	三角フラスコ H1000-MR-1000	9,200	10,000
199	3-8633-17	三角フラスコ H1000-MR-CMB	7,000	7,500
199	3-8633-18	チューブ H1000-MR-T15	25,000	26,000
199	3-8633-19	チューブ H1000-MR-T50	25,000	26,000
199	3-8633-20	マイクロプレート H1000-MR-MP	13,000	14,000
211	2-9891-01	シェーカーRoller 6 basic	170,000	180,000
211	2-9891-02	シェーカーRoller6digital	181,000	191,000
211	2-9891-03	シェーカーRoller 10 basic	212,000	220,000
211	2-9891-04	シェーカーRoller10digital	223,000	231,000
213	1-6609-11	ホモジナイザーT50デジタル	360,000	396,000
213	1-6609-12	シャフトジェネレーターS50N-G45G	310,000	320,000
213	1-6609-12	シャフトジェネレーターS50N-G45M	350,000	360,000
213	1-6609-15	ジェット混合ヘッドS50N-W80SMK	358,000	365,000
214	5-4040-41	ホモジナイザーT18デジタル	160,000	176,000
214	5-4040-31	ホモジナイザーT25デジタル	198,000	217,000
214	1-7326-11	RH3 容器押さえ	29,700	33,000
214	1-7326-12	RH5 容器押さえ	37,100	42,000
214	1-3150-13	R182ボスヘッド	8,900	9,400
214	5-3090-28	デイスボチューブ S18／25-ET50	530	650
214	5-3090-11	シャフトジェネレーターS25N-8G	143,000	145,000
214	5-3090-12	シャフトジェネレーターS25N-10G	118,000	120,000
214	5-3090-13	シャフトジェネレーターS25N-18G	120,000	122,000
214	5-3090-34	シャフトジェネレーターS25N-25G	137,000	144,000
214	5-3090-15	シャフトジェネレーターS25N-25F	143,000	150,000
214	5-3090-19	シャフトジェネレーターS25KV-18G	239,000	246,000
214	5-3090-20	シャフトジェネレーターS25KV-25G	258,000	264,000
214	5-3090-21	シャフトジェネレーターS25KV-25F	264,000	270,000
214	5-3090-24	シャフトジェネレーター S18N-10G	110,000	112,000
214	5-3090-25	シャフトジェネレーター S18N-19G	110,000	112,000
214	5-3090-42	シャフトジェネレタS25D-10G-KS	27,200	35,000
214	5-3090-43	シャフトジェネレタS25D-14G-KS	27,200	35,000
214	5-3090-46	シャフトジェネレタS18D-10G-KS	27,200	35,000
214	5-3090-47	シャフトジェネレタS18D-14G-KS	27,200	35,000
214	5-3090-29	シャフトジェネレタS25N-8G-ST	148,000	150,000
214	5-3090-30	シャフトジェネレタS25N-10G-ST	123,000	125,000
214	5-3090-31	シャフトジェネレタS25N-18G-ST	125,000	127,000
214	5-3090-32	シャフトジェネレタS25N-25G-ST	142,000	149,000
218	2-822-01	ハイパワーホモジナイザーASG50	42,000	58,000
218	2-822-12	ステンレスベッスルASPES-ST	3,100	4,100
222	1-8007-02	MF10. 1 カッター式ヘッド	371,000	390,000
222	1-8007-03	MF10. 2 ハンマー式ヘッド	350,000	360,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
224	1-6610-01	分析ミル A11	220,000	231,000
224	1-6610-16	分析ミル A11. 6ダブルカッター	53,000	56,000
224	1-6610-14	分析ミル A11. 4粉碎容器250ml	64,000	71,000
224	1-6610-15	分析ミル A11. 5粉碎容器80ml	47,000	52,000
234	2-6391-01	サニスペックテストバッグ フィルタ付	12,900	13,500
234	2-6391-02	サニスペックテストバッグ フィルタ無し	9,030	9,300
234	2-6391-03	サニスペックテストバッグ・ミニフィルタ付	8,900	12,000
234	2-6391-06	サニスペックテストバッグソフトフィルタ付	8,800	9,100
234	2-2015-01	サニスペック検体バッグ 1000枚	18,000	19,400
235	6-8831-01	ストマフィルター NEOタイプ	13,300	14,000
247	5-3411-01	ナイロンポット NPN-01	55,000	60,000
247	5-3411-02	ナイロンポット NPN-02	60,000	65,000
247	5-3411-03	ナイロンポット NPN-03	65,000	72,000
247	5-3411-04	ナイロンポット NPN-05	75,000	85,000
247	5-3411-05	ナイロンポット NPN-10	135,000	150,000
249	5-4058-01	アルミナボール SSA-999W-5	24,500	27,000
249	5-4058-02	アルミナボール SSA-999W-10	24,500	27,000
249	5-4058-03	アルミナボール SSA-999W-15	24,500	27,000
249	5-4058-04	アルミナボール SSA-999W-20	24,500	27,000
249	5-4058-05	アルミナボール SSA-999W-25	24,500	27,000
251	5-3416-11	ナイロンボール φ11mm	68,000	82,000
251	5-3416-12	ナイロンボール φ15mm	28,000	30,000
251	5-3416-03	ナイロンボール φ20mm	19,000	21,000
251	5-3416-14	ナイロンボール φ25mm	13,000	15,000
254	3-6385-02	ガラスビーズ 16 MATT	18,000	16,000
254	3-6386-02	ガラスビーズ 16 GLOSSY	21,000	18,000
260	5-4054-01	乳鉢(化陶型) CW-1	1,300	1,450
260	5-4054-02	乳鉢(化陶型) CW-2	1,600	1,750
260	5-4054-03	乳鉢(化陶型) CW-3	2,500	2,750
260	5-4054-04	乳鉢(化陶型) CW-4	3,400	3,700
260	5-4054-05	乳鉢(化陶型) CW-5	4,700	5,200
260	5-4054-06	乳鉢(化陶型) CW-6	8,000	8,600
260	5-4054-07	乳鉢(化陶型) CW-7	10,500	13,000
260	5-4054-08	乳鉢(化陶型) CW-8	14,000	18,500
260	5-4055-01	乳棒(化陶型) CW-1	700	750
260	5-4055-02	乳棒(化陶型) CW-2	880	950
260	5-4055-03	乳棒(化陶型) CW-3	1,400	1,550
260	5-4055-04	乳棒(化陶型) CW-4	1,700	1,900
260	5-4055-05	乳棒(化陶型) CW-5	1,900	2,100
260	5-4055-06	乳棒(化陶型) CW-6	3,400	4,400
260	5-4055-07	乳棒(化陶型) CW-7	4,300	6,300
260	5-4055-08	乳棒(化陶型) CW-8	5,900	11,500
260	5-4056-01	乳鉢(薬局型) CW-110	2,450	2,700
260	5-4056-02	乳鉢(薬局型) CW-120	3,600	3,950
260	5-4056-03	乳鉢(薬局型) CW-130	4,000	4,400
260	5-4056-04	乳鉢(薬局型) CW-150	5,200	5,700
260	5-4057-01	乳棒(薬局型) CW-110	1,200	1,320
260	5-4057-02	乳棒(薬局型) CW-120	1,200	1,320
260	5-4057-03	乳棒(薬局型) CW-130	1,200	1,320
260	5-4057-04	乳棒(薬局型) CW-150	2,650	2,920
283	3-1643-01	スコッチブライト工業パッド7447DOT	2,600	2,900
283	3-1643-02	スコッチブライト工業パッド7448DOT	2,600	2,900
283	3-1643-03	スコッチブライト工業パッド7512DOT	2,600	2,900
283	3-1643-04	スコッチブライト工業パッド7515DOT	2,600	2,900
283	3-1643-05	スコッチブライト工業パッド7520DOT	2,600	2,900
283	3-1643-06	スコッチブライト工業パッド7530DOT	2,600	2,900
283	2-7694-02	スコッチブライト工業用パッド ハイパッド	4,700	5,200
283	2-7694-03	スコッチブライト工業用パッド 7440	5,600	6,200
283	2-7694-04	スコッチブライト工業用パッド 7446	4,200	4,700
283	2-7694-06	スコッチブライト工業用パッド 8447	6,200	6,900
284	3-162-01	がんこ S/GANKO ARAME	7,000	7,700
284	3-162-02	がんこ S/GANKO HOSOME	7,000	7,700
284	3-162-03	がんこ S/GANKO ARAME L	7,000	7,700
284	3-162-04	がんこ S/GANKO HOSOME L	7,000	7,700
284	3-377-01	マルチソフト 7557M/SOFTAVF	6,200	6,800
284	3-377-02	マルチソフト 7558M/SOFTSUF	6,200	6,800
286	3-157-01	ベベルブラシCNS BEBERU BLA	14,500	15,900
286	3-157-02	ベベルブラシ BEBERU BRO	10,800	11,900
286	3-157-03	ベベルブラシ BEBERU RED	9,800	10,800
286	3-157-04	ベベルブラシ BEBERU GRE	9,800	10,800
286	3-158-01	ブラシCNS BEBERUBLA AIR	25,300	27,900
286	3-158-02	ベベルブラシBEBERU BRO AIR	18,700	20,600
286	3-158-03	ベベルブラシBEBERU RED AIR	17,200	18,900
286	3-158-04	ベベルブラシBEBERU GRE AIR	17,200	18,900
287	3-160-01	シート K/SHT 426U 80A	3,000	3,400

研究用総合機器カタログ2019／サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
287	3-160-02	シート K/SHT 426U 100A	5,300	5,800
287	3-160-03	シート K/SHT 426U 120A	5,300	5,800
287	3-160-04	シート K/SHT 426U 150A	5,300	5,800
287	3-160-05	シート K/SHT 426U 180A	5,300	5,800
287	3-160-06	シート K/SHT 426U 240A	5,300	5,800
287	3-160-07	シート K/SHT 426U 320A	5,300	5,800
287	3-160-08	シート K/SHT 426U 400A	5,300	5,800
297	3-6960-01	精密マイクログラインダー VPM300	120,000	98,000
306	2-8002-12	ドリル用パウダーセット DK-400	5,000	8,300
306	2-8002-13	ドリルツール3本組 121D-350	20,000	16,800
306	2-8002-14	ドリルツール6本組 121D-360	38,000	34,800
326	3-9899-12	カッティングシート DGS-305-WH	5,000	7,000
326	3-9899-13	カッティングシート DGS-305-RD	5,000	7,000
326	3-9899-14	カッティングシート DGS-305-DB	5,000	7,000
326	3-9899-15	カッティングシート DGS-305-YE	5,000	7,000
326	3-9899-16	カッティングシート DGS-305-GR	5,000	7,000
327	3-7636-01	3Dスキャナ sense2-USB3	65,000	75,000
333	2-1515-02	定量送液ポンプ RP-2000	149,000	153,000
333	2-1515-03	定量送液ポンプ RP-2100	149,000	153,000
334	1-9419-01	カセットチューブポンプ SMP-21AS	69,000	71,000
334	1-9419-02	カセットチューブポンプ SMP-23AS	99,000	100,000
334	1-9420-01	チューブポンプ用チューブ 125470	4,800	5,000
334	1-9420-02	チューブポンプ用チューブ 125490	5,000	5,200
334	1-9420-03	チューブポンプ用チューブ 125510	5,600	5,800
334	1-9421-01	チューブポンプ用チューブ 125610	3,100	3,800
334	1-9421-02	チューブポンプ用チューブ 125630	4,000	4,800
334	1-9421-03	チューブポンプ用チューブ 125650	4,600	5,500
334	1-9422-01	チューブポンプ用チューブ 125330	3,200	3,800
334	1-9422-02	チューブポンプ用チューブ 125350	4,000	4,700
334	1-9422-03	チューブポンプ用チューブ 125370	4,200	4,800
334	1-9423-01	チューブポンプ用チューブ 125750	15,500	17,000
334	1-9423-03	チューブポンプ用チューブ 125790	20,600	21,500
334	1-2111-12	定量送液ポンプ MP-2000A	93,000	96,000
334	1-2111-13	定量送液ポンプ MP-2100	111,000	113,000
334	1-2111-14	ポンプ用チューブケース TCS-A	48,500	51,500
348	1-8439-02	可変速耐薬ポンプ用PTFEカップリング	3,250	3,700
356	1-3311-01	手動式ベールポンプSX	40,200	42,000
356	1-3311-02	手動式ベールポンプSXT	47,000	48,000
357	1-3310-01	手動式ピストンポンプLXHS	96,000	100,800
357	1-3509-01	エアブレッシャーポンプAPD-20AS	109,800	125,200
357	1-3509-02	エアブレッシャーポンプAPD-25AS	159,000	185,200
357	1-3510-01	エアブレッシャーポンプAPD-20ASN	140,000	151,200
357	1-3511-01	エアブレッシャーポンプAPD-20SUS	197,200	237,600
357	1-3511-02	エアポンプAPD-20SUSN	251,600	264,400
368	1-8905-01	アスピレーター 2511C-76	81,400	85,500
369	1-5699-01	バキューガード 6722-5000	16,280	17,000
371	2-8101-01	冷却トラップ卓上型 UT-1AS	220,000	229,000
371	2-8101-11	冷却トラップ用ガラスコンデンサAS	35,000	36,000
371	2-8101-12	冷却トラップ用ガラスコンデンサセットAS	55,000	56,700
371	2-8101-13	冷却トラップ用ノズル付フタAS	31,000	27,800
373	6-1040-01	コンプレッサー 3-4(Minor)	227,000	250,000
373	6-1040-02	コンプレッサー 6-4(6-J)	270,000	297,000
373	6-1040-04	コンプレッサー 6-15(6-S)	294,000	323,000
373	6-1040-05	コンプレッサー 6-25(6-X)	305,000	336,000
373	6-1040-07	コンプレッサー 12-25	453,000	498,000
388	1-9518-01	ダイヤフラムポンプ 2032C-05	225,000	232,000
388	1-9518-02	ダイヤフラムポンプ 2042C-05	278,000	286,000
388	3-744-01	スクロールポンプ nXDS6i	575,000	600,000
388	3-744-02	スクロールポンプ nXDS10i	680,000	700,000
388	3-744-03	スクロールポンプ nXDS15i	732,000	770,000
388	3-744-04	スクロールポンプ nXDS20i	827,000	860,000
388	3-744-05	スクロールポンプ XDS35i	1,215,000	1,290,000
392	1-2288-21	変換コネクタVP-TK(φ7mm)	2,000	1,200
397	1-8785-21	オイルミストトラップ CT-D-100	14,000	16,000
397	1-8785-22	オイルミストトラップ CT-D-150	20,000	22,000
398	1-8785-21	オイルミストトラップ CT-D-100	14,000	16,000
398	1-8787-12	オイルミストトラップ CT-D-300	22,000	24,000
398	1-4001-21	RVロータリー真空ポンプ RV3	182,100	185,000
398	1-4001-22	RVロータリー真空ポンプ RV5	200,800	205,000
398	1-4001-23	RVロータリー真空ポンプ RV8	213,200	225,000
398	1-4001-24	RVロータリー真空ポンプ RV12	238,200	245,000
398	1-3091-01	NW型排気口 JK12-20-067	12,000	15,300
398	1-3091-02	NW型排気口 JK12-20-066	15,000	19,400
399	1-3045-01	オイルミストトラップ EMF3	23,900	25,000
399	1-3045-02	オイルミストトラップ EMF10	30,200	32,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
399	1-3045-03	オイルミストトラップ EMF20	35,400	37,000
399	1-3046-01	フォアライトトラップ FL20K	70,300	74,000
400	1-4001-11	真空ポンプ用オイル H11025015	1,500	2,390
400	1-4001-12	真空ポンプ用オイル H11025013	6,000	7,370
400	1-3043-11	油回転真空ポンプオイルH11026015	1,500	2,390
400	1-3043-12	油回転真空ポンプオイルH11026013	6,000	7,370
402	1-3047-01	スウィングクランプC105-12-403	2,300	2,400
402	1-3047-02	スウィングクランプC105-14-403	2,500	2,600
402	1-3047-03	スウィングクランプC105-16-403	3,200	3,300
402	1-3047-04	スウィングクランプC105-17-403	5,400	5,700
402	1-3090-01	クランピングリングC105-12-401	1,100	1,200
402	1-3090-02	クランピングリングC105-14-401	1,300	1,400
402	1-3090-03	クランピングリングC105-16-401	1,600	1,700
402	1-3090-04	クランピングリングC105-17-401	2,100	2,200
403	1-3048-01	センタリングリングC105-11-396	1,300	1,400
403	1-3048-02	センタリングリングC105-12-396	1,300	1,400
403	1-3048-03	センタリングリングC105-14-396	1,600	1,700
403	1-3048-11	センタリング&オリングC10511395	2,100	2,200
403	1-3048-12	センタリング&オリングC10512395	2,100	2,200
403	1-3048-13	センタリング&オリングC10514395	2,700	2,800
403	1-3048-14	センタリング&オリングC10516395	3,700	3,900
403	1-3048-15	センタリング&オリングC10517395	5,300	5,600
403	6-7782-01	センタリング&オリングC10512345	2,300	2,400
404	1-3055-01	ショートフランジ C105-11-311	2,100	2,200
404	1-3055-02	ショートフランジ C105-12-311	2,300	2,400
404	1-3055-03	ショートフランジ C105-14-311	3,100	3,200
404	1-3055-04	ショートフランジ C105-16-611	4,200	4,500
404	1-3055-05	ショートフランジ C105-17-311	6,300	6,600
404	6-7783-01	縮小変換用ピース C10514446	7,300	7,700
404	6-7783-02	縮小変換用ピース C10514447	8,000	8,400
404	6-7783-03	縮小変換用ピース C10516448	8,900	9,300
404	6-7783-04	縮小変換用ピース C10516449	9,200	9,600
404	6-7783-05	縮小変換用ピース C10517450	10,500	11,000
404	6-7783-06	縮小変換用ピース C10517051	10,500	11,000
404	6-7783-07	縮小変換用ピース C10517452	12,600	14,000
404	1-3050-01	エルボー C105-11-420	7,400	7,800
404	1-3050-02	エルボー C105-12-420	7,400	7,800
404	1-3050-03	エルボー C105-14-420	9,000	9,400
404	1-3050-04	エルボー C105-16-420	12,600	14,000
404	1-3052-01	ティーピース C105-11-421	10,500	11,000
404	1-3052-02	ティーピース C105-12-421	11,600	13,000
404	1-3052-03	ティーピース C105-14-421	13,700	15,000
404	1-3052-04	ティーピース C105-16-421	16,800	18,000
405	6-7784-01	縮小変換用Tピース C10514427	16,800	18,000
405	6-7784-02	縮小変換用Tピース C10516428	17,800	19,000
405	6-7784-03	縮小変換用Tピース C10516429	17,800	19,000
405	6-7784-04	縮小変換用Tピース C10517430	24,000	26,000
405	6-7784-05	縮小変換用Tピース C10517431	24,000	26,000
405	1-3053-01	クロスピース C105-11-422	13,700	15,000
405	1-3053-02	クロスピース C105-12-422	15,800	17,000
405	1-3053-03	クロスピース C105-14-422	18,900	20,000
405	1-3053-04	クロスピース C105-16-422	23,100	25,000
405	1-3057-01	フレキシブルパイプC105-11-286	15,800	17,000
405	1-3057-02	フレキシブルパイプC105-12-286	16,800	18,000
405	1-3057-03	フレキシブルパイプC105-14-286	20,000	21,000
405	1-3057-04	フレキシブルパイプC105-16-286	27,300	29,000
405	1-3057-05	フレキシブルパイプC105-17-286	36,200	38,000
405	1-3056-01	フレキシブルベローズC105-11670	15,000	16,000
405	1-3056-02	フレキシブルベローズC105-12670	17,000	18,000
405	1-3056-03	フレキシブルベローズC105-14670	22,000	23,000
405	1-3056-04	フレキシブルベローズC105-16670	25,000	27,000
405	1-3056-05	フレキシブルベローズC105-17670	35,000	37,000
410	1-3054-01	フランジ C105-11-366	1,600	1,700
410	1-3054-02	フランジ C105-12-366	1,600	1,700
410	1-3054-03	フランジ C105-14-366	2,100	2,200
410	1-3054-04	フランキンクフランジ C10516366	3,200	3,300
410	1-3054-05	フランキンクフランジ C10517366	4,200	4,500
410	1-3059-01	ダイヤフラムバルブ(手動式) SP10K	16,400	18,000
410	1-3059-02	ダイヤフラムバルブ(手動式) SP16K	17,400	19,000
410	1-3059-03	ダイヤフラムバルブ(手動式) SP25K	21,500	23,000
410	1-3059-11	ダイヤフラムバルブ SP10K	20,400	22,000
410	1-3059-12	ダイヤフラムバルブ SP16K	21,400	23,000
410	1-3059-13	ダイヤフラムバルブ SP25K	27,500	29,000
410	1-3059-14	ダイヤフラムバルブ SP40K	75,400	79,000
410	1-3060-01	ベローズバルブ(手動式) PV10K	31,000	33,000

研究用総合機器カタログ2019／サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
410	1-3060-02	ペローズバルブ(手動式) PV16K	33,000	35,000
410	1-3060-03	ペローズバルブ(手動式) PV25K	40,000	42,000
410	1-3060-04	ペローズバルブ(手動式) PV40K	73,000	77,000
411	1-3061-01	リークバルブ AV10K	10,200	11,000
411	1-3061-02	ニードルバルブ LV10K	28,600	30,000
411	1-2751-01	簡易真空ストップバルブBV16A	14,000	18,000
411	1-2751-02	簡易真空ストップバルブBV1625A	16,000	20,000
411	1-2751-03	簡易真空ストップバルブBV25A	18,000	20,000
412	1-3049-01	ノズル・アルミニウム製C10511645	2,300	2,400
412	1-3049-02	ノズル・アルミニウム製C10514645	2,600	2,700
412	1-3049-03	ノズル・アルミニウム製C10516645	11,000	12,000
415	1-3092-01	キャップスルダイヤゲージ D356-10	57,000	62,000
415	1-3092-02	キャップスルダイヤゲージ D356-11	57,000	62,000
415	1-3092-03	キャップスルダイヤゲージ D356-12	57,000	62,000
422	1-8473-03	インクリボン 321-61111-06	7,100	7,300
425	1-9242-31	分析天秤AX124	191,000	195,000
425	1-9242-32	分析天秤AX224	214,000	219,000
425	1-9242-40	分析天秤AX324	253,000	259,000
426	1-2365-01	分析天秤EX124G	231,000	236,000
426	1-2365-02	分析天秤EX224G	265,000	271,000
426	1-2365-03	分析天秤EX324G	308,000	315,000
426	1-2365-04	分析天秤EX223G	216,000	221,000
426	1-2365-05	分析天秤EX423G	222,000	227,000
426	1-2365-06	分析天秤EX623G	239,000	244,000
426	1-2365-07	分析天秤EX1103G	321,000	328,000
426	2-3166-11	分析天びん ML54T/00	236,000	242,000
426	2-3166-12	分析天びん ML104T/00	249,000	256,000
426	2-3166-13	分析天びん ML204T/00	277,000	284,000
426	3-5126-01	分析天びん EX124G/AD	258,000	264,000
426	3-5126-02	分析天びん EX224G/AD	293,000	300,000
426	3-5126-03	分析天びん EX324G/AD	343,000	351,000
429	1-9242-33	電子天秤AX223	120,000	123,000
429	1-9242-34	電子天秤AX423	159,000	163,000
429	1-9242-35	電子天秤AX622	97,600	99,700
429	1-9242-36	電子天秤AX2202	120,000	123,000
429	1-9242-37	電子天秤AX5202	176,000	180,000
429	1-9242-38	電子天秤AX4201	119,000	122,000
429	1-9242-39	電子天秤AX8201	141,000	144,000
429	2-3167-11	上皿天びん ML203T/00	170,000	175,000
429	2-3167-12	上皿天びん ML303T/00	188,000	193,000
429	2-3167-13	上皿天びん ML1602T/00	170,000	175,000
429	2-3167-14	上皿天びん ML3002T/00	188,000	193,000
429	2-3167-15	上皿天びん ML4002T/00	207,000	213,000
429	2-3167-16	上皿天びん ML6001T/00	166,000	171,000
429	2-7845-21	上皿天びん MS303TS/00	240,000	246,000
429	2-7845-22	上皿天びん MS403TS/00	265,000	272,000
429	2-7845-23	上皿天びん MS3002TS/00	240,000	246,000
429	2-7845-24	上皿天びん MS4002TS/00	265,000	272,000
429	2-7845-25	上皿天びん MS6002TS/00	312,000	320,000
429	2-7845-26	上皿天びん MS8001TS/00	205,000	210,000
430	1-8473-03	インクリボン 321-61111-06	7,100	7,300
433	1-5427-01	電子天びん用保護カバー 5枚	2,000	2,100
433	1-8473-03	インクリボン 321-61111-06	7,100	7,300
435	1-9992-02	コンパクト天秤200g001g	27,000	22,000
435	1-9992-05	コンパクト天秤500g01g	18,000	15,000
435	1-9992-06	コンパクト天秤2000g01g	23,000	19,800
436	1-2119-05	コンパクト電子天びんTA152JP	32,400	33,100
436	1-2119-01	コンパクト電子天びん TA302JP	35,500	36,300
436	1-2119-02	コンパクト電子天びん TA501JP	29,200	29,900
436	1-2119-06	コンパクト電子天びんTA1501JP	32,400	33,100
436	1-2119-03	コンパクト電子天びん TA3001JP	35,500	36,300
436	1-2119-04	コンパクト電子天びん TA5000JP	29,200	29,900
436	1-5165-05	電子はかり用オプション床下ひょう量フック	3,000	3,100
436	1-8473-03	インクリボン 321-61111-06	7,100	7,300
436	1-5165-05	電子はかり用オプション床下ひょう量フック	3,000	3,100
436	1-8473-03	インクリボン 321-61111-06	7,100	7,300
437	1-4817-11	電子天秤 SPX123JP	60,700	62,000
437	1-9070-21	電子天秤 SPX222JP	43,000	43,900
437	1-9070-23	電子天秤 SPX422JP	45,100	46,100
437	1-9070-33	電子天秤 SPX622JP	51,200	52,300
437	1-9070-25	電子天秤 SPX2201JP	43,000	43,900
437	1-9070-34	電子天秤 SPX6201JP	51,200	52,300
437	1-9070-41	RC232キット 30268982	7,200	7,400
437	1-9070-42	ホストインターフェイス 30268983	12,400	12,700
437	1-9070-43	デバイスインターフェイス30268984	8,500	8,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
439	1-6727-11	上皿天びん PL602E	73,600	75,400
439	1-2047-11	上皿天びん PL1502E	101,000	104,000
439	1-6727-12	上皿天びん PL6001E	83,900	86,000
442	3-9339-01	デジタルはかり V22PWE30T	32,800	33,500
443	1-5774-21	コンパクト天秤 CL201JP	10,300	10,600
443	1-5774-24	コンパクト天秤CL501JP	13,400	13,700
443	1-5774-11	コンパクト天びん ACアダプター	3,400	3,700
443	1-5774-21-20	コンパクト天秤CL201JP校正証明書付	25,300	25,600
443	1-5774-24-20	コンパクト天秤CL501JP校正証明書付	28,400	28,700
443	1-2118-06	コンパクト電子天びん NV212JP/2	36,800	37,600
443	1-2118-01	電子天びん NVT1601JP/2	36,800	37,600
443	1-2118-02	電子天びん NVT3201JP/2	36,800	37,600
443	1-2118-03	電子天びん NVT10001JP/2	36,800	37,600
443	1-2118-07	電子天びんNVL2101JP/3	36,800	37,600
443	1-2118-01-20	電子天びんNVT1601JP/2校正書付	51,800	52,600
443	1-2118-02-20	電子天びんNVT3201JP/2校正書付	51,800	52,600
443	1-2118-03-20	電子天びんNVT10001JP/2校正書付	51,800	52,600
443	1-2118-07-20	電子天びんNVL2101JP/3校正書付	51,800	52,600
447	3-5127-01	卓上型はかり R31PE1502	53,000	54,200
447	3-5127-02	卓上型はかり R31PE3	53,000	54,200
447	3-5127-03	卓上型はかり R31PE6	53,000	54,200
447	3-5127-04	卓上型はかり R31PE15	53,000	54,200
447	3-5127-05	卓上型はかり R31PE30	53,000	54,200
448	2-7830-01	デジタル台はかり D31P30BRJP	55,100	56,300
448	2-7830-02	デジタル台はかり D31P60BRJP	55,100	56,300
448	2-7830-03	デジタル台はかり D31P60BLJP	60,700	62,000
448	2-7830-04	デジタル台はかり D31P150BLJP	60,700	62,000
448	2-7830-05	デジタル台はかり D31P150BXJP	75,100	76,700
448	2-7830-06	デジタル台はかり D31P300BXJP	75,100	76,700
448	2-7830-01-20	台はかりD31P30BRJP校正証明書付	77,100	78,300
448	2-7830-02-20	台はかりD31P60BRJP校正証明書付	77,100	78,300
448	2-7830-03-20	台はかりD31P60BLJP校正証明書付	82,700	84,000
448	2-7830-04-20	台はかりD31P150BLJP校正書付	95,700	97,000
448	2-7830-05-20	台はかりD31P150BXJP校正書付	110,100	111,700
448	2-7830-06-20	台はかりD31P300BXJP校正書付	110,100	111,700
452	1-3339-01	エコノミー台はかりSD35JP	26,600	27,400
452	1-3339-02	エコノミー台はかりSD75JP	26,600	27,400
452	1-3339-03	エコノミー台はかりSD200JP	26,600	27,400
452	1-3339-04	エコノミー台はかりSD75LJP	39,900	41,100
452	1-3339-05	エコノミー台はかりSD200LJP	39,900	41,100
452	1-3339-01-20	エコノミー台はかり SD35校正証明書付	48,600	49,400
452	1-3339-02-20	エコノミー台はかり SD75校正証明書付	48,600	49,400
452	1-3339-03-20	エコノミー台はかり SD200 校正書付	61,600	62,400
452	1-3339-04-20	エコノミー台はかり SD75L 校正書付	61,900	63,100
452	1-3339-05-20	エコノミー台はかり SD200L校正書付	74,900	76,100
554	1-639-51	サーモクレヨン M-40 赤	2,000	2,200
554	1-639-01	サーモクレヨン M-50 白	2,000	2,200
554	1-639-02	サーモクレヨン M-60 青	2,000	2,200
554	1-639-03	サーモクレヨン M-70 緑	2,000	2,200
554	1-639-04	サーモクレヨン M-80 赤	2,000	2,200
554	1-639-06	サーモクレヨン M-100 緑	2,000	2,200
554	1-639-09	サーモクレヨン M-130 緑味黄	2,000	2,200
554	1-639-11	サーモクレヨン M-150 うす赤	2,000	2,200
554	1-639-12	サーモクレヨン M-160 白	2,000	2,200
554	1-639-14	サーモクレヨン M-180 うす緑	2,000	2,200
554	1-639-16	サーモクレヨン M-200 うす赤	2,000	2,200
554	1-639-19	サーモクレヨン M-240 黄	2,000	2,200
554	1-639-20	サーモクレヨン M-255 緑	2,000	2,200
554	1-639-24	サーモクレヨン M-300 紫	2,000	2,200
554	1-639-26	サーモクレヨン M-330 黄緑	2,000	2,200
554	1-639-52	サーモクレヨンM M-350	2,000	2,200
554	1-639-32	サーモクレヨン M-490 白	2,000	2,200
554	1-639-33	サーモクレヨン M-520 淡い黄緑	2,000	2,200
554	1-639-36	サーモクレヨン M-590 青紫	2,000	2,200
554	1-639-37	サーモクレヨン M-615 暗緑	2,000	2,200
554	1-639-38	サーモクレヨン M-645 赤紫	2,000	2,200
554	1-639-40	サーモクレヨン M-700 橙	2,000	2,200
554	1-639-44	サーモクレヨン M-825 紫	2,000	2,200
554	1-639-45	サーモクレヨン M-855 緑	2,000	2,200
554	1-639-46	サーモクレヨン M-885 青	2,000	2,200
554	1-639-47	サーモクレヨン M-915 赤味黄	2,000	2,200
565	3-6945-01	マルチユースUSBロガー EBI-310	23,000	26,000
565	3-6945-11	外付け温度プローブ TPX-220	17,000	18,000
565	3-6945-12	外付け温度プローブ TPX-250	22,000	25,000
565	3-6945-13	外付け温度プローブ TPX-310	10,000	11,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
565	3-6945-14	交換センサー TPX310-P1	11,000	12,000
565	3-6945-15	交換センサー TPX310-P2	11,000	12,000
565	3-6945-16	交換センサー TPX310-P3	11,000	12,000
565	3-6945-17	交換センサー TPX310-P4	33,000	36,000
565	3-6945-18	外付け温度プローブTPH-500	18,000	20,000
580	3-6823-11	SDカード	2,000	2,800
583	2-9880-01	pH・EC・DOメータHI2020-01	88,000	92,000
583	2-9880-02	pH・EC・DOメータHI2030-01	128,000	132,000
583	2-9880-03	pH・EC・DOメータHI2040-01	128,000	132,000
583	2-9880-11	pH複合電極 HI11310	26,000	28,000
583	2-9880-12	pH複合電極 HI11311	30,000	32,000
583	2-9880-13	pH複合電極 HI12300	19,500	21,000
583	2-9880-14	pH複合電極 HI12301	22,000	23,000
583	2-9880-15	pH複合電極 HI10530	33,000	35,000
583	2-9880-16	pH複合電極 HI10430	34,000	36,000
583	2-9880-17	EC電極 HI763100	65,000	67,000
583	2-9880-18	DO電極 HI764080	65,000	67,000
584	1-8199-21	pHメーター携帯型2215	99,000	102,000
584	1-8199-22	pHメーター卓上型2115	150,000	154,000
584	1-8199-23	pH／イオンメーター携帯型3245	160,000	165,000
584	1-8199-24	pH／イオンメーター卓上型2145	235,000	242,000
584	1-8199-13	pH電極 9157BNMD	49,000	50,500
584	1-8199-14	ORP電極 9179BNMD	65,000	67,000
584	1-8199-15	導電率プローブ 013005MD	78,000	80,000
584	1-8201-01	pH複合電極 8102BNUWP	60,000	61,800
584	1-8201-02	pH複合電極 8103BNUWP	78,000	80,000
584	1-8201-03	pH複合電極 8172BNWP	63,000	65,000
584	1-8201-04	pH複合電極 9102BNWP	37,000	38,000
584	1-8201-05	pH複合電極 9103BNWP	45,000	46,500
584	1-8201-06	pH複合電極 9172BNWP	35,000	36,000
584	1-8201-07	pH複合電極 9107BNMD	29,000	30,000
584	1-8201-08	pH複合電極 9156APWP	54,600	56,000
584	1-8202-01	アンモニア電極 9512BNWP	110,000	113,000
584	1-8202-02	シアン複合電極 9606BNWP	130,000	134,000
584	1-8202-03	フッ素複合電極 9609BNWP	130,000	134,000
584	1-8202-04	塩素複合電極 9617BNWP	116,000	120,000
584	1-8202-05	硝酸複合電極 9707BNWP	128,000	131,000
584	1-8202-06	カルシウム複合電極 9720BNWP	135,000	139,000
586	1-3491-01	卓上型pHメータS22030019029	199,000	203,000
586	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	36,200	37,000
586	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	34,100	34,800
586	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	11,000	11,300
586	1-5101-03	pHメータ標準液 51350072	3,400	3,500
588	3-829-01	pH・温度計 HI98161	118,000	120,000
588	3-829-11	pH・温度計用交換電極 FC2023	36,000	37,000
592	1-8510-21	ポータブルpH計 30207950	85,200	86,900
592	1-8510-23	ポータブルpH計 30207951	94,400	96,300
592	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	36,200	37,000
592	1-5100-16	電極 InLab PurePro-ISM	62,500	63,800
592	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	34,100	34,800
592	1-8510-11	電極 InLabExpert Go	46,100	47,100
592	1-8510-22	電極 InLabEx Go10m ISM	52,600	53,700
592	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	11,000	11,300
592	1-5102-01	pHメータ用標準液30入51302047	11,000	11,300
592	1-5102-02	pHメータ用標準液30入51302069	11,000	11,300
592	1-5102-03	pHメータ用標準液30入51302070	11,000	11,300
592	1-5102-04	pHメータ用標準液セット51302068	11,000	11,300
592	1-5102-05	pHメータ用標準液51350052	4,500	4,600
592	1-5102-06	pHメータ用標準液51350054	4,500	4,600
592	1-5102-07	pHメータ用標準液51350056	4,500	4,600
592	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,500	4,600
592	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,500	5,700
595	1-3538-11	交換電極 HI 1285-5	21,000	22,000
596	2-8607-11	交換用電極 FC 202D	32,000	34,000
602	1-781-01	電子PHメーター ピッコロ	32,000	33,000
602	1-781-02	電子メーター ピッコロⅡ	35,000	36,000
602	1-781-11	ピッコロ用交換電極 HI1280	11,500	12,000
602	1-781-12	ピッコロ用交換電極 HI1290	13,000	13,500
602	1-781-01-20	電子PHメーター ピッコロ 校正証明書付	52,000	53,000
602	1-781-02-20	電子メーター ピッコロⅡ 校正証明書付	55,000	56,000
602	1-3042-01	ピッコロプラス	39,000	39,600
602	1-3042-11	ピッコロプラス用交換電極 HI1295	16,500	17,000
602	1-3042-01-20	ピッコロプラス 校正証明書付	59,000	59,600
603	1-5328-11	pHメーター pHep	10,000	8,500
603	1-5328-11-20	pHメーター pHep 校正証明書付	30,000	28,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
603	1-5329-21	ポータブルpHメーター Checker+	10,500	9,000
603	1-5329-21-20	pHメーター 校正証明書付	30,500	29,000
604	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,500	4,600
604	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,500	5,700
609	1-8511-31	ポータブル導電率計 30207955	104,000	107,000
609	1-8511-32	ポータブル導電率計 30207956	112,000	115,000
609	1-8511-21	導電率センサ InLab738	62,600	63,900
609	1-8511-22	導電率センサ InLab738-10m	71,400	72,900
609	1-8511-13	標準液 51302049	12,200	12,500
609	1-8511-14	標準液 51302050	12,200	12,500
609	1-8511-31-20	ポータブル導電率計30207955校正付	124,000	127,000
609	1-8511-32-20	ポータブル導電率計30207956校正付	132,000	135,000
614	1-5019-01	電子純水テスターPURE	12,500	13,000
616	1-3228-01	溶存酸素計HI 9146-04N	108,000	111,000
616	1-3228-02	溶存酸素計HI 9146-10N	120,000	124,000
616	1-3228-11	交換用DO電極 HI 76407/4F	39,000	41,000
616	1-3228-12	交換用DO電極 HI 76407/10F	52,000	53,000
616	1-3228-13	電極内部液 HI 7041S	3,300	3,400
616	1-3228-14	メンブラン5個入 HI 76407A/P	13,000	13,500
618	1-8512-21	ポータブル溶存酸素計 30207959	157,000	161,000
618	1-8512-22	ポータブル溶存酸素計 30207960	161,000	165,000
618	1-8512-11	溶存酸素計電極 InLab605	101,000	103,000
618	1-8512-12	溶存酸素計電極nLab605/10m	113,000	116,000
618	1-8512-13	メンブランキット 51340293	34,100	34,800
618	1-8512-14	電解液 51340294	3,900	4,000
618	1-8512-15	無酸素液用錠剤20錠 51300140	12,200	12,500
619	1-2851-11	光学式溶存酸素計 30207971	218,000	223,000
619	1-2851-12	光学式溶存酸素計 30207972	226,000	231,000
623	2-045-11	遊離残留塩素用DPD試薬 DPD-1	1,980	2,580
623	2-045-12	全残留塩素用DPD試薬 DPD-4	1,980	2,580
624	1-2724-01	デジタル残留塩素計HI701	9,800	10,800
624	1-2724-02	デジタル残留塩素計HI711	9,800	10,800
624	1-2724-03	リン酸塩測定器HI713	10,800	11,800
624	1-2724-04	ヨウ素測定器HI718	10,800	11,800
624	1-2724-05	水質測定器HI721	10,800	11,800
624	1-2724-06	デジタル吸光光度計HI761(本体)	10,800	11,800
624	1-2724-07	デジタル吸光光度計HI771(本体)	10,800	11,800
624	1-2724-11	HI761用試薬 HI95761-01	4,500	4,600
624	1-2724-12	HI771用試薬 HI95771-01	4,700	4,800
634	1-3226-11	全濃度域用試薬 HI 93735-00	22,600	23,200
634	1-3226-12	低濃度域用試薬 HI 93735-00	7,800	8,000
634	1-3226-13	中濃度域用試薬 HI 93735-01	7,800	8,000
634	1-3226-14	高濃度域用試薬 HI 93735-02	7,800	8,000
634	1-3226-15	測定用ガラスセル HI 731331	4,200	4,400
634	1-3226-16	セル用キャップ HI 731335	2,300	2,500
639	1-6509-01	ポータブル濁度計 HI93703B	135,000	139,000
639	1-7879-01	ポータブル濁度計 HI 93703C	155,000	159,000
640	3-9865-01	ハンディ型濁度計 AQ4500	298,000	307,000
643	4-230-01	土壌EC・温度計 HI98331N	17,600	18,200
644	2-8606-11	交換用電極 HI 1292D	31,000	32,000
651	8-5304-31	アルミニウムバッグ AAK-20	5,500	9,000
651	8-5304-32	アルミニウムバッグ AAK-30	7,700	12,000
651	8-5304-33	アルミニウムバッグ AAK-50	10,000	17,000
678	3-7579-01	アルコールチェッカー FA-900	9,500	12,800
719	3-8231-01	検電器 VT7A	980	780
719	3-8232-01	検電器 VD16	1,580	980
726	6-7597-12	真空計D395-90-000(標準)	100,000	105,000
726	6-7597-11	真空計D395-91-500(拡張)	135,200	140,000
726	1-3064-11	アクティブゲージ APG-M-NW16	52,000	55,000
726	1-3064-13	アクティブゲージ AIM-S-NW25	106,100	130,000
726	1-3064-14	アクティブゲージ D400-01-030	7,900	8,300
728	1-8788-01	ピラニー真空計 PG-D5A	205,000	220,000
728	1-8788-02	ピラニー真空計 PG-2BM	135,000	145,000
752	1-4069-01	フロートスイッチ MFS17-D	2,500	2,850
752	1-4069-02	フロートスイッチ MFS21-K	2,500	2,900
754	1-5036-01	アナログ粘度計 LVT 英文校正証明書付	370,000	400,000
754	1-5036-02	アナログ粘度計 RVT 英文校正証明書付	370,000	400,000
754	1-5036-03	アナログ粘度計 HAT 英文校正証明書付	370,000	400,000
754	1-5036-04	アナログ粘度計 HBT 英文校正証明書付	370,000	400,000
755	1-503-03	ビスコテスター スタンド	10,000	18,000
755	1-5037-41	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	540,000	580,000
755	1-5037-42	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	540,000	580,000
755	1-5037-43	ブルックデジタル粘度計 HADV1M	540,000	580,000
755	1-5037-44	ブルックデジタル粘度計 HBDV1M	540,000	580,000
755	1-5037-51	ブルックデジタル粘度計 LVDV-E	420,000	450,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
755	1-5037-52	ブルックデジタル粘度計 RVDV-E	420,000	450,000
755	1-5037-53	ブルックデジタル粘度計 HADV-E	420,000	450,000
755	1-5037-54	ブルックデジタル粘度計 HBDV-E	420,000	450,000
756	2-2787-21	ブルックフィールド粘度計LVDV2T	770,000	820,000
756	2-2787-22	ブルックフィールド粘度計RVDV2T	770,000	820,000
756	2-2787-23	ブルックフィールド粘度計HADV2T	770,000	820,000
756	2-2787-24	ブルックフィールド粘度計HBDV2T	770,000	820,000
757	3-8752-01	デジタル粘度計 LVDV3T	1,250,000	1,300,000
757	3-8752-02	デジタル粘度計 RVDV3T	1,250,000	1,300,000
757	3-8752-03	デジタル粘度計 HADV3T	1,250,000	1,300,000
757	3-8752-04	デジタル粘度計 HBDV3T	1,250,000	1,300,000
769	2-6144-21	水分計 MB23	124,000	127,000
769	2-6144-22	水分計 MB25	163,000	167,000
769	2-3673-11	水分計 ディスポ皿	4,300	4,400
769	2-3673-12	水分計 グラスファイバシート	5,400	5,600
771	1-1563-01	ハロゲン水分計65g0001g	192,000	160,000
771	1-1563-02	ハロゲン水分計150g001g	181,000	160,000
771	2-6121-01	赤外線式電子水分計 MB-30	178,000	196,000
784	8-454-01	ゴム硬度計 GS-701N	42,000	46,200
784	8-454-02	ゴム硬度計 GS-706N	42,000	46,200
784	2-1672-01	ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N	42,000	46,200
784	2-1672-02	ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G	48,000	52,800
784	2-1672-03	ゴム・プラスチック硬度計 GS-720N	42,000	46,200
784	2-1672-04	ゴム・プラスチック硬度計 GS-720G	48,000	52,800
784	2-1672-05	ゴム・プラスチック硬度計 GS-721N	46,000	50,600
784	2-1672-06	ゴム・プラスチック硬度計 GS-721G	52,000	57,200
784	2-1672-12	定圧荷重器・モーター駆動式 GS-610	248,000	272,800
784	2-1672-33	ゴム・プラスチック硬度計 ZY-128	38,000	43,700
844	6-688-03	丸型クランプ 小 15～30mm	1,200	1,300
855	2-3090-11	LED照明拡大鏡SKKL-B×2	29,500	31,500
855	2-3090-12	LED照明拡大鏡SKKL-B×4	42,000	44,000
855	2-3090-13	LED照明拡大鏡SKKL-B×6	60,000	62,000
855	2-3090-14	LED照明拡大鏡SKKL-B×8	75,000	78,500
855	2-3090-15	LED照明拡大鏡SKKL-B×10	91,000	93,000
855	2-3091-11	LED照明拡大鏡ENVL-B型2倍	40,500	42,500
855	2-3091-12	LED照明拡大鏡ENVL-B型4倍	53,000	55,000
855	2-3091-13	LED照明拡大鏡ENVL-B型6倍	65,000	67,000
855	2-3091-14	LED照明拡大鏡ENVL-B型8倍	78,000	81,500
855	2-3091-15	LED照明拡大鏡ENVL-B型10倍	94,000	96,000
855	2-3094-11	LED照明拡大鏡SKKL-F×2	35,500	37,500
855	2-3094-12	LED照明拡大鏡SKKL-F×4	47,000	49,000
855	2-3094-13	LED照明拡大鏡SKKL-F×6	66,000	68,000
855	2-3094-14	LED照明拡大鏡SKKL-F×8	81,000	84,500
855	2-3094-15	LED照明拡大鏡SKKL-F×10	96,000	98,000
855	2-3095-11	LED照明拡大鏡ENVL-F型2倍	48,500	50,500
855	2-3095-12	LED照明拡大鏡ENVL-F型4倍	61,000	63,000
855	2-3095-13	LED照明拡大鏡ENVL-F型6倍	73,000	75,000
855	2-3095-14	LED照明拡大鏡ENVL-F型8倍	85,000	88,500
855	2-3095-15	LED照明拡大鏡ENVL-F型10倍	102,000	104,000
855	2-3096-04	照明拡大鏡交換用レンズ 8×	59,000	62,500
870	3-5255-01	ファイバ出力LED光源FOLS-01-W	150,000	165,000
870	3-5255-02	LED光源FOLS-01-365	167,000	183,700
870	3-5255-03	LED光源FOLS-01-385	167,000	183,700
870	3-5255-04	LED光源FOLS-01-405	167,000	183,700
870	3-5255-05	LED光源FOLS-01-449	150,000	165,000
870	3-5255-06	LED光源FOLS-01-465	150,000	165,000
870	3-5255-07	LED光源FOLS-01-520	150,000	165,000
870	3-5255-08	LED光源FOLS-01-597	150,000	165,000
870	3-5255-09	LED光源FOLS-01-624	150,000	165,000
870	3-5255-10	LED光源FOLS-01-632	150,000	165,000
870	3-5255-12	LED光源FOLS-01-760	150,000	165,000
870	3-5255-13	LED光源FOLS-01-860	150,000	165,000
870	3-5255-14	LED光源FOLS-01-950	150,000	165,000
871	3-5254-01	ファイバ出力LD光源FOLS02-375	917,000	1,008,700
871	3-5254-02	ファイバ出力LD光源FOLS02-405	217,000	238,700
871	3-5254-03	ファイバ出力LD光源FOLS02-450	217,000	238,700
871	3-5254-04	ファイバ出力LD光源FOLS02-473	917,000	1,008,700
871	3-5254-05	ファイバ出力LD光源FOLS02-488	917,000	850,000
871	3-5254-06	ファイバ出力LD光源FOLS02-520	217,000	238,700
871	3-5254-07	ファイバ出力LD光源FOLS02-635	200,000	220,000
871	3-5254-08	ファイバ出力LD光源FOLS02-660	200,000	220,000
871	3-5254-09	ファイバ出力LD光源FOLS02-785	200,000	220,000
871	3-5254-10	ファイバ出力LD光源FOLS02-850	200,000	220,000
871	3-5254-11	ファイバ出力LD光源FOLS02-980	217,000	238,700
871	3-5254-12	LD光源FOLS02-1060	217,000	238,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
871	3-5254-13	LD光源FOLS02-1310	234,000	257,400
871	3-5254-14	LD光源FOLS02-1550	234,000	257,400
871	3-5253-01	ファイバ出力LD光源FOLS03-375	1,000,000	1,100,000
871	3-5253-02	ファイバ出力LD光源FOLS03-405	234,000	257,400
871	3-5253-03	ファイバ出力LD光源FOLS03-450	234,000	257,400
871	3-5253-04	ファイバ出力LD光源FOLS03-473	1,000,000	1,100,000
871	3-5253-05	ファイバ出力LD光源FOLS03-488	1,000,000	900,000
871	3-5253-06	ファイバ出力LD光源FOLS03-520	234,000	257,400
871	3-5253-07	ファイバ出力LD光源FOLS03-635	217,000	238,700
871	3-5253-08	ファイバ出力LD光源FOLS03-660	217,000	238,700
871	3-5253-09	ファイバ出力LD光源FOLS03-785	217,000	238,700
871	3-5253-10	ファイバ出力LD光源FOLS03-808	217,000	238,700
871	3-5253-11	ファイバ出力LD光源FOLS03-850	217,000	238,700
871	3-5253-12	ファイバ出力LD光源FOLS03-980	234,000	257,400
871	3-5253-13	ファイバ出力LD光源FOLS031060	250,000	350,000
887	8-162-11	マイクロメータスタンド MS-SB	5,230	5,750
889	1-7194-01	シクネスゲージ 172MA	800	920
889	1-7194-02	シクネスゲージ 100MY	2,900	3,200
889	1-7194-03	シクネスゲージ 100MZ	3,500	3,900
891	2-1674-01	ダイヤルシクネスゲージ SM-112	8,000	8,800
891	2-1674-02	ダイヤルシクネスゲージ SM-528	11,200	12,300
891	2-1674-03	ダイヤルシクネスゲージ SFM-627	19,600	21,600
891	2-1674-04	ダイヤルシクネスゲージSM-1201L	23,000	25,300
900	3-9718-01	精密バイス FT-VJ10	36,000	40,000
900	3-9718-02	精密バイス FT-VLW10	98,000	108,000
900	3-9718-03	精密バイス FT-VW20SUS	19,000	22,000
900	3-9718-04	精密バイス FT-VW20SUS-1	16,000	19,000
900	3-9718-11	精密バイス FT-PMV30	58,000	64,000
900	3-9718-12	精密バイス FT-PMV30F	58,000	64,000
900	3-9718-16	精密バイス FT-VR40	70,000	77,000
900	3-9718-17	精密バイス FT-VK35	70,000	77,000
900	3-9718-18	精密バイス FT-VSP50	113,000	125,000
901	3-9822-01	精密バイス FT-VLS20	61,000	68,000
901	3-9822-02	精密バイス FT-VLS25	76,000	84,000
901	3-9822-03	精密バイス FT-VLS30	91,000	101,000
901	3-9822-04	精密バイス FT-VLS40	137,000	151,000
901	3-9822-05	精密バイス FT-VHS20	61,000	68,000
901	3-9822-06	精密バイス FT-VHS25	76,000	84,000
901	3-9822-07	精密バイス FT-VHS30	100,000	110,000
901	3-9719-01	二次元精密バイス FT-USV80	166,000	200,000
949	3-5000-03	ハイテーブル WT-82	20,000	22,000
949	3-5000-01	スタンドタッチテーブルSB-75W	24,000	27,000
949	3-5000-02	スタンドタッチテーブルSB-750W	25,000	28,000
956	4-588-01	天板付作業台 KS-096FE	25,800	27,400
956	4-588-01	天板付作業台 KS-096FEI	25,800	36,000
956	4-588-02	天板付作業台 KSD-096FE	34,000	36,000
956	4-588-02	天板付作業台 KSD-096FEI	34,000	36,000
956	4-588-03	天板付作業台 KS-127FE	32,600	34,800
956	4-588-03	天板付作業台 KS-127FEI	32,600	34,800
956	4-588-04	天板付作業台 KSD-127FE	37,500	39,900
956	4-588-04	天板付作業台 KSD-127FEI	37,500	39,900
956	4-588-05	天板付作業台 KS-157FE	38,600	41,200
956	4-588-05	天板付作業台 KS-157FEI	38,600	41,200
956	4-588-06	天板付作業台 KSD-157FE	44,300	47,200
956	4-588-06	天板付作業台 KSD-157FEI	44,300	47,200
956	4-588-07	天板付作業台 KS-187FE	40,300	43,100
956	4-588-07	天板付作業台 KS-187FEI	40,300	43,100
956	4-588-08	天板付作業台 KSD-187FE	47,700	50,000
956	4-588-08	天板付作業台 KSD-187FEI	47,700	50,000
956	4-588-09	天板付作業台 KS-189FE	44,100	47,100
956	4-588-09	天板付作業台 KS-189FEI	44,100	47,100
956	4-588-10	天板付作業台 KSD-189FE	50,000	53,000
956	4-588-10	天板付作業台 KSD-189FEI	50,000	53,000
956	4-588-11	天板付作業台 TKS-096FE	35,800	38,000
956	4-588-11	天板付作業台 TKS-096FEI	35,800	38,000
956	4-588-12	天板付作業台 TKS-127FE	45,000	47,600
956	4-588-12	天板付作業台 TKS-127FEI	45,000	47,600
956	4-588-13	天板付作業台 TKS-157FE	49,700	53,000
956	4-588-13	天板付作業台 TKS-157FEI	49,700	53,000
956	4-588-14	天板付作業台 TKS-187FE	51,000	55,000
956	4-588-14	天板付作業台 TKS-187FEI	51,000	55,000
956	4-588-15	天板付作業台 TKS-189FE	57,000	61,000
956	4-588-15	天板付作業台 TKS-189FEI	57,000	61,000
956	4-590-01	抗菌・抗ウイルス天板作業台VT-126W	48,400	50,000
956	4-590-02	抗菌・抗ウイルス天板作業台VT-186W	60,000	62,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
956	4-590-03	抗菌・抗ウイルス天板作業台VT-187W	64,000	67,000
956	4-590-04	抗菌・抗ウイルス作業台TVT8-126W	49,900	52,000
956	4-590-05	抗菌・抗ウイルス作業台TVT8-186W	58,000	61,000
956	4-590-06	抗菌・抗ウイルス作業台TVT8-187W	66,000	70,000
967	3-702-01	デスクラック BHS-1000H-BK	13,200	16,000
967	3-702-02	デスクラック BHS-1000H-WH	13,200	16,000
967	3-702-04	デスクラック BHS-1000L-WH	16,000	13,200
967	3-702-05	デスクラック BHS-1200H-BK	14,000	19,000
967	3-702-08	デスクラック BHS-1200L-WH	19,000	14,000
967	3-701-01	昇降式デスク BHD-1000M	28,000	32,000
967	3-701-02	昇降式デスク BHD-1000M-WH	28,000	32,000
973	3-5174-01	オフィスチェア K-932-BK	9,800	10,500
973	3-5175-01	スイングチェア K-921-BL	12,600	13,500
973	3-5175-02	スイングチェア K-921-RD	12,600	13,500
973	3-5175-03	スイングチェア K-921-BK	12,600	13,500
973	3-5175-04	スイングチェア K-921-GN	12,600	13,500
973	3-5175-05	スイングチェア K-921-DGR	12,600	13,500
978	6-9114-01	プロワークチェア PW-200S(黒)	18,000	19,000
978	6-9114-02	プロワークチェア PW-600S(黒)	23,000	24,000
981	3-5169-01	折り畳みイス SFC-2T-BL	3,600	3,900
981	3-5169-02	折り畳みイス SFC-2T-BR	3,600	3,900
982	1-7271-01	パーティション(単体用)SF-30A35	29,480	31,000
982	1-7271-02	パーティション(単体用)SF-30A45	40,810	42,900
982	1-7271-03	パーティション(増連)SF-30A35C	24,310	25,500
982	1-7271-04	パーティション(増連)SF-30A45C	35,640	37,400
982	1-7271-11	コーナー用柱 SF-30A-15I	3,850	4,000
982	1-7272-01	パーティション(単体用)SF-30A36	32,890	34,500
982	1-7272-02	パーティション(単体用)SF-30A46	43,890	46,100
982	1-7272-03	パーティション(増連)SF-30A36C	26,730	28,100
982	1-7272-04	パーティション(増連)SF-30A46C	37,730	39,600
982	1-7272-11	コーナー用柱 SF-30A-18I	4,840	5,100
982	1-7271-12	キャスターセット 30-CS	2,000	2,100
982	3-5233-01	パーティションSMP-1506MP-NA	14,500	15,000
982	3-5233-02	パーティション SMP-1506PC	14,500	15,000
982	3-5233-03	パーティションSMP-1806MP-NA	16,600	17,500
982	3-5233-04	パーティション SMP-1806PC	16,600	17,500
982	3-5233-05	パーティションSMP-1509MP-NA	18,800	19,500
982	3-5233-06	パーティション SMP-1509PC	18,800	19,500
982	3-5233-07	パーティションSMP-1809MP-NA	20,800	21,500
982	3-5233-08	パーティション SMP-1809PC	20,800	21,500
982	3-5233-11	直線連結金具 SMP-SJ	1,500	1,600
982	3-5233-12	L型連結金具 SMP-LJ	1,500	1,600
982	3-5233-13	3方向連結金具 SMP-3J	2,100	2,200
982	3-5233-14	4方向連結金具 SMP-4J	2,700	2,800
982	3-5233-15	アジャスター付安定脚 SMP-F	1,800	1,900
982	3-5233-16	キャスター安定脚 SMP-FK	1,900	2,000
986	1-9249-01	スチール保管庫 G-33SG ガラス戸	39,900	41,900
986	1-9249-02	スチール保管庫 G-33SS スチール戸	34,800	36,500
986	1-9249-03	スチール保管庫 33B ベース	4,200	4,400
986	1-9249-04	スチール保管庫 G-63SG ガラス戸	70,700	74,200
986	1-9249-05	スチール保管庫 G-63SS スチール戸	63,000	66,200
986	1-9249-06	スチール保管庫 63B ベース	7,000	7,400
986	1-9249-07	スチール保管庫 G-36SG ガラス戸	75,800	79,600
986	1-9250-01	スチール保管庫 G-335SG ガラス戸	50,200	52,700
986	1-9250-02	スチール保管庫 G-335SSスチール戸	45,100	47,400
986	1-9250-03	スチール保管庫 335B ベース	5,400	5,700
986	1-9250-04	スチール保管庫 G-635SG ガラス戸	87,400	91,800
986	1-9250-05	スチール保管庫 G-635SSスチール戸	79,600	83,600
986	1-9250-06	スチール保管庫 635B ベース	8,200	8,600
986	1-9250-07	スチール保管庫 G-36GS ガラス戸	91,200	95,800
1024	3-6342-15	耐酸キャビネット M04CRAW 白	60,000	66,000
1024	3-6342-16	耐酸キャビネット M04Y 黄	60,000	66,000
1024	3-6342-17	耐酸キャビネット M12CRAW 白	66,000	73,000
1024	3-6342-18	耐酸キャビネット M12Y 黄	66,000	73,000
1058	3-1145-02	バイオクリーンベンチ ICB-1300J	1,240,000	1,390,000
1058	3-1145-03	バイオクリーンベンチ ICB-1600J	1,410,000	1,580,000
1058	3-1145-04	バイオクリーンベンチ ICB-1910J	1,620,000	1,810,000
1065	1-9610-01	ネオブレン手袋DBG-NE 15/6-8	54,000	57,000
1076	1-9607-01	ブチルゴム手袋DBGBT15/6-8.5	63,000	66,000
1076	1-9607-02	ブチルゴム手袋DBGBT15/8-8.5	63,000	66,000
1076	1-9610-01	ネオブレン手袋DBG-NE 15/6-8	54,000	57,000
1076	1-9610-02	ネオブレン手袋DBG-NE 15/8-8	54,000	57,000
1086	6-8290-12	マッドドライDXU-501A	599,000	628,000
1115	4-4025-01	乾燥剤"アイディシートP"PB5050A	2,400	3,000
1115	4-4025-02	乾燥剤"アイディシートP"PB5050B	44,000	55,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1115	4-4025-03	乾燥剤"アイディシートP"PB6615A	3,800	4,750
1115	4-4025-04	乾燥剤"アイディシートP"PB6615B	50,000	62,600
1146	1-6731-02	ベルトパーツボックス BTS-4312	5,440	5,800
1147	1-9675-03	ストロングケース GT-M	4,000	4,400
1147	1-9675-01	ストロングケース GT-C	6,000	6,600
1147	1-9675-02	ストロングケース GT-R	7,200	7,900
1147	3-9684-01	アルミニウムケース AL-M001	1,300	1,500
1147	3-9684-02	アルミニウムケース AL-M002	1,600	1,800
1147	3-9684-03	アルミニウムケース AL-M003	1,300	1,500
1147	3-6144-01	アルミツールケース AL-B200	2,500	2,800
1147	1-6498-01	アルミケース T3AA-S	6,400	7,000
1147	1-6498-02	アルミケース T3AA	6,400	7,000
1147	1-6498-03	アルミケース T3AA-C	5,600	6,200
1147	1-6498-05	アルミケース AL-L	11,600	12,800
1155	1-6810-01	ツールホームケース HP-320BK	2,000	2,150
1155	1-6810-02	ツールホームケース HP-320B	2,000	2,150
1155	1-6810-03	ツールホームケース HP-320GN	2,000	2,150
1155	1-6810-04	ツールホームケース HP-320P	2,000	2,150
1155	1-6809-01	ツールボックス TFP-395	2,100	2,200
1155	1-6809-02	ツールボックス TFP-410	3,300	3,500
1155	1-6809-03	ツールボックス TFP-450	4,100	4,350
1155	1-6809-04	ツールボックス TFP-530	5,000	5,300
1156	3-9842-01	防水キャリングケース NK903B	4,800	4,840
1156	3-9843-01	防水キャリングケース NK903Y	4,800	4,840
1156	3-9842-06	防水キャリングケース NK918B	19,100	19,200
1156	3-9843-06	防水キャリングケース NK918Y	19,100	19,200
1156	3-9842-08	防水キャリングケース NK925B	20,300	20,400
1156	3-9843-08	防水キャリングケース NK925Y	20,300	20,400
1156	3-9842-12	防水キャリングケース NK940B	23,500	23,600
1156	3-9843-12	防水キャリングケース NK940Y	23,500	23,600
1156	3-9842-13	防水キャリングケース NK945B	26,700	26,800
1156	3-9843-13	防水キャリングケース NK945Y	26,700	26,800
1156	3-9842-14	防水キャリングケース NK950B	40,600	40,700
1156	3-9843-14	防水キャリングケース NK950Y	40,600	40,700
1156	3-9542-18	防水キャリングケース NK904BS	6,400	6,420
1156	3-9542-20	防水キャリングケース NK910BS	11,700	11,800
1156	3-9542-21	防水キャリングケース NK915BS	18,000	17,100
1156	3-9542-23	防水キャリングケース NK920BS	22,400	22,500
1156	3-9542-24	防水キャリングケース NK925BS	26,700	26,800
1156	3-9542-28	防水キャリングケース NK940BS	33,100	33,200
1156	3-9542-30	防水キャリングケース NK950BS	53,400	53,500
1156	3-9542-31	防水キャリングケース NK960BS	59,700	59,800
1178	3-5117-01	スリムストッカー 442638	4,800	5,300
1178	3-5117-02	スリムストッカー 442637	4,800	5,300
1178	3-5117-03	スリムストッカー 442636	4,800	5,300
1178	3-5117-04	スリムストッカー 442639	4,800	5,300
1179	2-7538-01	書類収納ケース AP-F3	3,400	3,800
1179	2-7538-02	書類収納ケース AP-F6	5,500	6,000
1179	2-7538-03	書類収納ケース AP-F10	8,800	9,800
1180	7-3088-01	カラーレターケースM5 ブラック	1,500	1,700
1180	7-3088-02	カラーレターケースM5 ホワイト	1,500	1,700
1180	7-3088-03	カラーレターケースF4 ブラック	1,500	1,800
1180	7-3088-04	カラーレターケースF4 ホワイト	1,500	1,800
1180	7-3088-05	カラーレターケースF4 オレンジ	1,600	1,800
1180	7-3088-06	カラーレターケースF4 グリーン	1,600	1,800
1180	7-3088-07	カラーレターケースF4 ブルー	1,600	1,800
1180	7-3088-08	カラーレターケースF4 ピンク	1,600	1,800
1181	1-6630-12	システムロッカー TNP-320-TNG	56,600	65,000
1181	1-6630-13	システムロッカー TNO-450-TNG	43,000	46,000
1181	1-6630-14	システムロッカー TNL-600-TNG	69,500	73,000
1181	1-6630-15	システムロッカー TNO-900-TNG	64,000	66,000
1183	3-5320-01	保管庫 H25CS7021	22,900	24,000
1183	3-5320-02	保管庫 H200C7021	26,200	28,000
1186	3-5319-01	キャビネットDFC2000R3	148,000	155,000
1186	3-5319-02	キャビネットDFC3000R3	201,000	210,000
1186	3-5319-03	キャビネットDFC4000R3	239,500	249,000
1198	1-2172-12	アクティブワゴン SW-3-W	26,000	28,300
1198	1-2172-13	アクティブワゴン SW-4S-W	48,500	55,300
1203	1-5994-01	実験台下折りたたみワゴン SC-UT	50,000	55,000
1208	4-583-01	ブレーキ付ワゴン EMR-157BR	38,100	39,100
1208	4-583-02	ブレーキ付ワゴン EMR-157BRI	38,100	39,100
1208	4-583-03	ブレーキ付ワゴン EMR-157BRNU	41,100	42,300
1208	4-583-04	ブレーキ付ワゴンEMR-157BRNUI	41,100	42,300
1208	4-584-01	ブレーキ付ワゴン EKR-207BR	42,600	44,100
1208	4-584-02	ブレーキ付ワゴン EKR-207BRI	42,600	44,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1208	4-584-03	ブレーキ付ワゴン EKR-207BRNU	45,500	47,000
1208	4-584-04	ブレーキ付ワゴンEKR-207BRNUI	45,500	47,000
1208	4-585-01	ブレーキ付ワゴン EMR-150BR	38,100	39,200
1208	4-585-02	ブレーキ付ワゴン EMR-150BRI	38,100	39,200
1208	4-585-03	ブレーキ付ワゴン EMR-150BRNU	41,100	42,300
1208	4-585-04	ブレーキ付ワゴンEMR-150BRNUI	41,100	42,300
1208	4-586-01	ブレーキ付ワゴン EKR-200BR	41,600	43,000
1208	4-586-02	ブレーキ付ワゴン EKR-200BRI	41,600	43,000
1208	4-586-03	ブレーキ付ワゴン EKR-200BRNU	44,400	45,900
1208	4-586-04	ブレーキ付ワゴンEKR-200BRNUI	44,400	45,900
1209	4-587-01	ライトワゴン LW-358W	12,200	12,600
1209	4-587-02	ライトワゴン LW-358WB	12,200	12,600
1209	4-587-03	ライトワゴン LW-408W	11,200	11,600
1209	4-587-04	ライトワゴン LW-408WB	11,200	11,600
1209	4-587-05	ライトワゴン LW-608W	15,500	16,100
1209	4-587-06	ライトワゴン LW-608WB	15,500	16,100
1211	2-7770-11	静かな台車SZM-80-OR	5,000	5,500
1211	2-7770-12	静かな台車SZM-80-GR	5,000	5,500
1211	2-7770-23	静かな台車 SZD2-100-OR	6,500	7,500
1211	2-7770-24	静かな台車 SZD2-100-GR	6,500	7,500
1221	4-582-01	メッシュキャリー SCR-M400EKB	3,290	3,430
1221	4-582-02	メッシュキャリー SCR-M400EB	3,700	3,840
1221	4-582-03	メッシュキャリー SCR-M400NKB	3,450	3,590
1221	4-582-04	メッシュキャリー SCR-M400NB	3,840	4,030
1221	4-582-05	メッシュキャリー SCR-M450EKB	3,500	3,650
1221	4-582-06	メッシュキャリー SCR-M450EB	3,900	4,050
1221	4-582-07	メッシュキャリー SCR-M450NKB	3,680	3,820
1221	4-582-08	メッシュキャリー SCR-M450NB	4,060	4,240
1221	4-582-09	メッシュキャリー SCR-M700EKB	4,350	4,550
1221	4-582-10	メッシュキャリー SCR-M700EB	4,460	4,650
1221	4-582-11	メッシュキャリー SCR-M700EQB	4,410	4,600
1221	4-582-12	メッシュキャリー SCR-M700NKB	4,540	4,740
1221	4-582-13	メッシュキャリー SCR-M700NB	4,650	4,830
1221	4-582-14	メッシュキャリー SCR-M700NQB	4,580	4,760
1221	4-582-15	メッシュキャリー SCR-M900EKB	11,200	11,600
1221	4-582-16	メッシュキャリー SCR-M900EB	11,300	11,700
1221	4-582-17	メッシュキャリー SCR-M900EQB	11,300	11,700
1221	4-582-18	メッシュキャリー SCR-M900NKB	11,400	11,800
1221	4-582-19	メッシュキャリー SCR-M900NB	11,500	11,900
1221	4-582-20	メッシュキャリー SCR-M900NQB	11,400	11,800
1221	4-582-51	メッシュキャリーSCR-M400EKBX	29,600	30,900
1221	4-582-52	メッシュキャリー SCR-M400EBX	33,300	34,700
1221	4-582-53	メッシュキャリーSCR-M400NKBX	31,100	32,300
1221	4-582-54	メッシュキャリー SCR-M400NBX	34,500	36,200
1221	4-582-55	メッシュキャリーSCR-M450EKBX	31,500	32,800
1221	4-582-56	メッシュキャリー SCR-M450EBX	35,100	36,500
1221	4-582-57	メッシュキャリーSCR-M450NKBX	33,100	34,400
1221	4-582-58	メッシュキャリー SCR-M450NBX	36,500	38,200
1221	4-582-59	メッシュキャリーSCR-M700EKBX	37,000	38,700
1221	4-582-60	メッシュキャリー SCR-M700EBX	37,900	39,500
1221	4-582-61	メッシュキャリーSCR-M700EQBX	37,500	39,100
1221	4-582-62	メッシュキャリーSCR-M700NKBX	38,500	40,100
1221	4-582-63	メッシュキャリー SCR-M700NBX	39,500	41,100
1221	4-582-64	メッシュキャリーSCR-M700NQBX	38,900	40,500
1221	4-582-65	メッシュキャリーSCR-M900EKBX	47,800	49,500
1221	4-582-66	メッシュキャリー SCR-M900EBX	48,200	49,900
1221	4-582-67	メッシュキャリーSCR-M900EQBX	48,100	49,800
1221	4-582-68	メッシュキャリーSCR-M900NKBX	48,600	50,000
1221	4-582-69	メッシュキャリー SCR-M900NBX	49,200	51,000
1221	4-582-70	メッシュキャリーSCR-M900NQBX	48,800	50,000
1222	1-8553-01	導電性ルートバン MPD-500	8,500	8,700
1222	1-8553-02	導電性ルートバン MPD-600	9,200	9,400
1223	2-7539-11	木製平台車 WHD-1	3,800	4,200
1223	2-7539-12	木製平台車 WHD-3	5,300	5,900
1223	2-7539-13	木製平台車 WHD-5	7,100	7,800
1226	1-2127-01	踏台 PFD-2A	11,700	13,000
1226	1-2127-02	踏台 PFD-3A	15,000	16,600
1226	1-2127-03	踏台 CTB-4C	32,300	35,000
1226	1-2127-04	踏台 CTB-5C	39,600	42,600
1227	1-9523-01	踏台(アルミ合金製)TSF-153 1段	23,290	25,000
1227	1-9523-02	踏台(アルミ合金製)TSF-256 2段	42,400	45,000
1227	1-9523-03	踏台(アルミ合金製)TSF-369 3段	63,850	68,000
1229	1-3991-11	作業用踏み台 TAF-92MG	47,500	50,000
1229	1-3991-12	作業用踏み台 TAF-93MG	57,000	60,000
1234	6-8663-02	滅菌シャーレFX φ90 10枚×50包	9,700	11,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1236	7-255-01	PFAシャーレー 50型	3,300	3,500
1236	7-255-02	PFAシャーレー 75型	5,600	5,900
1236	7-255-04	PFAシャーレー 100型	7,200	7,600
1236	2-129-01	ステンレスシャーレ 50×15×0.6	640	680
1236	2-129-02	ステンレスシャーレ 60×20×0.6	680	720
1236	2-129-03	ステンレスシャーレ 75×20×0.6	700	770
1236	2-129-04	ステンレスシャーレ 90×20×0.6	750	830
1236	2-129-05	ステンレスシャーレ 100×20×0.8	2,000	2,100
1236	2-129-06	ステンレスシャーレ 120×25×0.8	2,500	2,700
1236	2-129-07	ステンレスシャーレ 150×30×0.8	3,600	3,800
1236	2-129-08	ステンレスシャーレ 200×35×1.0	5,700	6,000
1237	2-9169-01	スタンダードシャーレ40/12	300	360
1237	2-9169-02	スタンダードシャーレ50/12	320	370
1237	2-9169-03	スタンダードシャーレ60/15	340	370
1237	2-9169-05	スタンダードシャーレ90/15	360	380
1237	2-9169-06	スタンダードシャーレ100/20	580	630
1237	2-9169-07	スタンダードシャーレ120/20	1,380	1,550
1237	2-9169-08	スタンダードシャーレ150/25	1,500	1,600
1237	2-9169-09	スタンダードシャーレ180/30	2,880	3,600
1237	2-9169-10	スタンダードシャーレ200/50	4,800	6,800
1240	3-5574-01	細胞培養用ディッシュ0030700112	10,300	11,100
1240	3-5574-02	細胞培養用ディッシュ0030700015	9,200	10,000
1240	3-5574-04	細胞培養用ディッシュ0030701011	10,000	10,300
1240	3-5574-05	細胞培養用ディッシュ0030702115	19,800	19,500
1240	3-5574-06	細胞培養用ディッシュ0030702018	17,800	17,300
1245	3-5573-01	細胞培養用フラスコ 0030710126	22,600	26,000
1245	3-5573-02	細胞培養用フラスコ 0030710029	20,400	23,500
1245	3-5573-03	細胞培養用フラスコ 0030711122	17,000	19,100
1245	3-5573-04	細胞培養用フラスコ 0030711025	15,300	17,200
1245	3-5573-05	細胞培養用フラスコ 0030712129	18,200	20,200
1245	3-5573-06	細胞培養用フラスコ 0030712021	16,300	18,300
1247	1-8770-01	カルチャーベセル 2600-0012	34,400	35,100
1247	1-8771-01	カルチャーベセル 2605-0001	44,500	45,400
1247	1-8772-01	カルチャーベセル用部品2145-0384	15,200	15,600
1247	1-8772-02	カルチャーベセル用部品2167-0001	9,100	9,300
1247	1-8772-03	カルチャーベセル用部品2167-0002	9,100	9,300
1247	1-8772-04	カルチャーベセル用部品2168-0384	5,400	5,600
1249	1-1500-11	角型培地瓶 2019-0030	34,400	35,100
1249	1-1500-12	角型培地瓶 2019-0060	45,200	46,200
1249	1-1500-13	角型培地瓶 2019-0125	35,600	36,400
1249	1-1500-14	角型培地瓶 2019-0250	43,600	44,500
1249	1-1500-15	角型培地瓶 2019-0500	31,200	31,900
1249	1-1500-16	角型培地瓶 2019-1000	42,200	43,100
1249	1-1500-17	角型培地瓶 2019-2000	34,000	34,700
1267	9-694-01	自動分析用サンプルカップ MS-40	11,000	11,500
1267	9-694-05	自動分析用サンプルカップ MS-20A	9,500	10,000
1267	9-694-07	自動分析用サンプルカップ MSK-5	12,500	13,000
1285	3-5575-01	細胞培養用プレート 0030720116	17,400	17,600
1285	3-5575-02	細胞培養用プレート 0030720016	15,600	15,900
1285	3-5575-04	細胞培養用プレート 0030721110	19,800	20,700
1285	3-5575-05	細胞培養用プレート 0030721012	17,800	18,800
1285	3-5575-06	細胞培養用プレート 0030722116	19,800	21,500
1285	3-5575-07	細胞培養用プレート 0030722019	17,800	19,600
1285	3-5575-08	細胞培養用プレート 0030723112	22,700	24,500
1285	3-5575-09	細胞培養用プレート 0030723015	20,500	22,100
1285	3-5575-10	細胞培養用プレート 00307300119	24,400	27,200
1285	3-5575-11	細胞培養用プレート 0030730011	21,900	24,500
1299	2-4126-01	5mlチューブ用ラック SR-25	4,500	5,000
1299	2-4126-02	5mlチューブ用ラック SR-50	6,500	7,300
1300	3-6196-01	フローター F18845-0050	3,300	3,900
1303	3-6197-01	フリーザーボックスF18852-0017	5,600	6,700
1307	2-5480-01	フリーザーボックス IB-04100	20,000	23,000
1307	2-5480-02	フリーザーボックス IB-02100	18,600	21,400
1307	2-5480-04	フリーザーボックス IB-04081	19,400	22,400
1307	2-5480-05	フリーザーボックス IB-02081	18,100	20,900
1307	2-5480-07	フリーザーボックス IB-02050	14,200	16,400
1307	2-5480-08	フリーザーボックス IB-05100	22,600	26,000
1307	2-5480-09	フリーザーボックス IB-15025	16,500	19,000
1307	2-5480-10	フリーザーボックス IB-02025	11,300	13,000
1307	2-5480-11	フリーザーボックス IR-06481	22,000	31,500
1307	2-5480-12	フリーザーボックス IR-09281	26,400	30,500
1307	2-5480-13	フリーザーボックス IR-06410	22,000	26,500
1307	2-5480-14	フリーザーボックス IR-07410	23,600	27,100
1307	2-5480-15	フリーザーボックス IR-08210	24,800	27,900
1307	2-5480-16	フリーザーボックス IR-10210	28,600	37,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1307	2-5480-17	フリーズボックス IR-05510	24,800	28,500
1308	4-819-01	粉末培地 1. 00071. 0010	19,500	19,700
1308	3-3493-12	粉末培地 1. 00888. 0010	22,700	22,900
1312	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,800	13,200
1312	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,100	13,400
1312	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT	13,100	13,400
1312	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,100	13,400
1312	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,200	12,500
1320	6-8664-03	アネロバックケンキA41システムジャー用	12,900	13,400
1320	6-8668-01	角型ジャー アネロバックA-111 2入	11,400	12,000
1320	6-8668-02	角型ジャー アネロバック用 A-110	7,000	7,500
1320	6-8668-03	角型ジャー アネロバック用 A-112	10,000	11,000
1325	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	31,600	32,500
1328	2-130-01	プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)千個	38,500	42,000
1330	2-3300-01	サニセック滅菌希釈水ORP-90	7,500	7,700
1330	2-3300-02	サニセック滅菌希釈水ORP-225	6,000	6,200
1330	2-3300-03	サニセック滅菌希釈水ORP-2000	9,000	9,200
1330	6-9692-01	滅菌希釈液 S-9 (500本入)	20,000	20,800
1330	6-9692-05	滅菌希釈液 S-45	10,800	11,600
1330	6-9692-02	滅菌希釈液 S-90 (60本入)	6,600	7,500
1330	6-9692-03	滅菌希釈液 P-90 80入	8,000	8,800
1330	6-9692-04	滅菌希釈液 P-225 30入	6,000	6,800
1334	3-3306-01	DiluFlowPro シングルポンプ	790,000	630,000
1334	3-3306-02	DiluFlowPro ダブルポンプ	920,000	780,000
1344	2-5433-21	ビペットガイPG2-2	18,000	19,300
1344	2-5433-22	ビペットガイPG2-10	18,000	19,300
1344	2-5433-23	ビペットガイPG2-20	18,000	19,300
1344	2-5433-24	ビペットガイPG2-100	18,000	19,300
1344	2-5433-25	ビペットガイPG2-200	18,000	19,300
1344	2-5433-26	ビペットガイPG2-1000	18,000	19,300
1344	2-5433-27	ビペットガイPG2-5000	18,000	19,300
1345	1-1858-01	ニチベツプレミアム00-NPP-2	33,000	34,000
1345	1-1858-02	ニチベツプレミアム00-NPP-10	33,000	34,000
1345	1-1858-03	ニチベツプレミアム00-NPP-20	30,000	31,000
1345	1-1858-04	ニチベツプレミアム00-NPP-100	30,000	31,000
1345	1-1858-05	ニチベツプレミアム00-NPP-200	30,000	31,000
1345	1-1858-06	ニチベツプレミアム00-NPP1000	30,000	31,000
1345	1-1858-07	ニチベツプレミアム00-NPP5000	35,000	36,000
1345	1-1858-08	ニチベツプレミアム00NPP10000	40,000	41,000
1345	1-1858-09	ニチベツプレミアムLT00-NLT-2	34,000	35,000
1345	1-1858-10	ニチベツプレミアム 00-NLT-10	34,000	35,000
1345	1-1858-11	ニチベツプレミアム 00-NLT-20	31,000	32,000
1345	1-1858-12	ニチベツプレミアム00-NLT100	31,000	32,000
1345	1-1858-13	ニチベツプレミアム00-NLT200	31,000	32,000
1345	1-1858-14	ニチベツLT00-NLT1000	31,000	32,000
1345	2-3026-27	ニチベツEX II NPX2-2	30,000	31,500
1345	2-3026-21	ニチベツEX II NPX2-10	30,000	31,500
1345	2-3026-22	ニチベツEX II NPX2-20	27,000	28,500
1345	2-3026-23	ニチベツEX II NPX2-100	27,000	28,500
1345	2-3026-24	ニチベツEX II NPX2-200	27,000	28,500
1345	2-3026-25	ニチベツEX II NPX2-1000	27,000	28,500
1345	2-3026-26	ニチベツEX II NPX2-5000	30,000	31,500
1345	2-3026-28	ニチベツEX II NPX2-10000	37,000	38,500
1346	1-7897-21	ニチベツ NPLO2-2	38,000	39,000
1346	1-7897-22	ニチベツ NPLO2-10	38,000	39,000
1346	1-7897-23	ニチベツ NPLO2-20	34,000	35,000
1346	1-7897-24	ニチベツ NPLO2-100	34,000	35,000
1346	1-7897-25	ニチベツ NPLO2-200	34,000	35,000
1346	1-7897-26	ニチベツ NPLO2-1000	34,000	35,000
1346	1-7897-27	ニチベツ NPLO2-5000	40,000	42,000
1346	1-7897-28	ニチベツ NPLO2-10000	48,000	51,000
1346	3-8864-01	チャンネルビペット 00-NPM-8VP	76,000	77,000
1346	3-8864-02	チャンネルビペット 00-NPM-8SP	76,000	77,000
1346	3-8864-03	チャンネルビペット 00-NPM-8LP	76,000	77,000
1346	3-8864-04	チャンネルビペット 00-NPM-8KP	76,000	77,000
1346	3-8864-05	チャンネルビペット00-NPM-12VP	99,000	100,000
1346	3-8864-06	チャンネルビペット00-NPM-12SP	99,000	100,000
1346	3-8864-07	チャンネルビペット00-NPM-12LP	99,000	100,000
1346	3-8864-08	チャンネルビペット00-NPM-12KP	99,000	100,000
1349	2-4631-11	リサーチプラスF 3121000023	22,000	22,400
1349	2-4631-12	リサーチプラスF 3121000040	22,000	22,400
1349	2-4631-13	リサーチプラスF 3121000058	22,000	22,400
1349	2-4631-14	リサーチプラスF 3121000066	22,000	22,400
1349	2-4631-15	リサーチプラスF 3121000074	22,000	22,400
1349	2-4631-16	リサーチプラスF 3121000090	22,000	22,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1349	2-4631-17	リサーチプラスF 3121000104	22,000	22,400
1349	2-4631-18	リサーチプラスF 3121000112	22,000	22,400
1349	2-4631-19	リサーチプラスF 3121000120	22,000	22,400
1349	2-4632-11	リサーチプラスV 3120000011	37,500	38,300
1349	2-4632-12	リサーチプラスV 3120000020	37,500	38,300
1349	2-4632-18	リサーチプラスV 3120000097	37,500	38,300
1349	2-4632-13	リサーチプラスV 3120000038	37,500	38,300
1349	2-4632-14	リサーチプラスV 3120000046	37,500	38,300
1349	2-4632-15	リサーチプラスV 3120000054	37,500	38,300
1349	2-4632-19	リサーチプラスV 3120000100	37,500	38,300
1349	2-4632-16	リサーチプラスV 3120000062	37,500	38,300
1349	2-4632-17	リサーチプラスV 3120000070	37,500	38,300
1349	2-4632-20	リサーチプラスV 3120000089	37,500	38,300
1349	2-4636-21	リサーチプラスM 3122000019	94,600	96,600
1349	2-4636-22	リサーチプラスM 3122000035	94,600	96,600
1349	2-4636-23	リサーチプラスM 3122000051	94,600	96,600
1349	2-4636-24	リサーチプラスM 3122000027	103,000	106,000
1349	2-4636-25	リサーチプラスM 3122000043	103,000	106,000
1349	2-4636-26	リサーチプラスM 3122000060	103,000	106,000
1350	1-2890-01	電動ビペット4861000015	71,600	73,000
1350	1-2890-02	電動ビペット4861000023	71,600	73,000
1350	1-2890-03	電動ビペット4861000031	71,600	73,000
1350	1-2890-04	電動ビペット4861000040	71,600	73,000
1350	1-2890-05	電動ビペット4861000058	71,600	73,000
1350	1-2890-06	電動ビペット4861000066	71,600	73,000
1350	1-2890-07	電動ビペット4861000104	125,000	127,000
1350	1-2890-08	電動ビペット4861000120	125,000	127,000
1350	1-2890-09	電動ビペット4861000147	125,000	127,000
1350	1-2890-10	電動ビペット4861000163	125,000	127,000
1350	1-2890-11	電動ビペット4861000112	146,000	149,000
1350	1-2890-12	電動ビペット4861000139	146,000	149,000
1350	1-2890-13	電動ビペット4861000155	146,000	149,000
1351	2-4645-71	マルチベツ4982000012	49,600	50,600
1351	3-9065-01	電動マルチベツ 4987000010	85,500	87,200
1351	3-9065-02	電動マルチベツ 49870000371	96,500	98,500
1351	3-9065-03	電動マルチベツ 49870000029	109,000	111,000
1351	3-9065-04	電動マルチベツ 49870000380	118,000	120,000
1351	2-4645-41	コンビチップアドバン0030089405	13,800	14,100
1351	2-4645-42	コンビチップアドバン0030089413	13,800	14,100
1351	2-4645-43	コンビチップアドバン0030089421	13,800	14,100
1351	2-4645-44	コンビチップアドバン0030089430	13,800	14,100
1351	2-4645-45	コンビチップアドバン0030089448	13,800	14,100
1351	2-4645-46	コンビチップアドバン0030089456	13,800	14,100
1351	2-4645-47	コンビチップアドバン0030089464	13,800	14,100
1351	2-4645-81	コンビチップアドバン0030089472	16,300	16,700
1351	2-4645-68	コンビチップアドバン0030089480	18,100	18,400
1351	2-4645-49	コンビチップアドバン0030089618	26,000	26,500
1351	2-4645-50	コンビチップアドバン0030089626	26,000	26,500
1351	2-4645-51	コンビチップアドバン0030089634	26,000	26,500
1351	2-4645-52	コンビチップアドバン0030089642	26,000	26,500
1351	2-4645-53	コンビチップアドバン0030089650	26,000	26,500
1351	2-4645-54	コンビチップアドバン0030089669	26,000	26,500
1351	2-4645-55	コンビチップアドバン0030089677	26,000	26,500
1351	2-4645-82	コンビチップアドバン0030089685	30,300	30,900
1351	2-4645-76	コンビチップアドバン0030089693	32,800	33,400
1351	2-4645-66	アダプター 0030089731	10,200	10,400
1351	2-4645-65	アダプター 0030089740	10,200	10,400
1351	2-4635-01	マイクロビペット 4720000011	51,400	52,400
1351	2-4635-11	バリチップP 0030048130	14,900	15,200
1351	2-4635-12	バリチップS 0030050525	11,200	11,400
1352	2-4876-01	epTIPSスタンダード30000811	8,600	8,700
1352	2-4876-02	epTIPSスタンダード30000854	8,100	8,300
1352	2-4876-03	epTIPSスタンダード30000870	5,300	5,400
1352	2-4876-04	epTIPSスタンダード30000897	5,300	5,400
1352	2-4876-05	epTIPSスタンダード30000919	5,300	5,400
1352	2-4876-06	epTIPSスタンダード30000935	9,000	9,200
1352	2-4876-07	epTIPSスタンダード30000951	6,200	6,300
1352	2-4876-08	epTIPSスタンダード30000978	7,200	7,400
1352	2-4876-09	epTIPSスタンダード30000765	7,400	7,600
1352	2-4876-10	epTIPSスタンダード30000781	10,600	10,800
1352	2-4878-01	epTIPS ラック 30075005	7,500	7,700
1352	2-4878-02	epTIPS ラック 30075021	7,000	7,100
1352	2-4878-03	epTIPS ラック 30075048	7,000	7,100
1352	2-4878-04	epTIPS ラック 30075064	7,000	7,100
1352	2-4878-05	epTIPS ラック 30075102	6,300	6,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1352	2-4878-06	epTIPS ラック 30075145	8,400	8,500
1352	2-4874-01	epTIPSボックス 30073002	4,500	4,600
1352	2-4874-02	epTIPSボックス 30073045	4,000	4,100
1352	2-4874-03	epTIPSボックス 30073061	4,000	4,100
1352	2-4874-04	epTIPSボックス 30073088	4,000	4,100
1352	2-4874-05	epTIPSボックス 30073100	4,000	4,100
1352	2-4874-06	epTIPSボックス 30073126	4,500	4,600
1352	2-4874-07	epTIPSボックス 30073142	5,300	5,400
1352	2-4875-01	epTIPSリロード 30073363	9,600	9,800
1352	2-4875-02	epTIPSリロード 30073401	8,600	8,800
1352	2-4875-03	epTIPSリロード 30073428	8,200	8,400
1352	2-4875-04	epTIPSリロード 30073444	8,200	8,400
1352	2-4875-05	epTIPSリロード 30073460	8,200	8,400
1352	2-4875-06	epTIPSリロード 30073487	9,900	10,100
1352	2-4875-07	epTIPSリロード 30073509	6,600	7,000
1352	2-4873-01	epTIPS セット 30073207	8,200	8,300
1352	2-4873-02	epTIPS セット 30073240	7,500	7,700
1352	2-4873-03	epTIPS セット 30073266	7,200	7,400
1352	2-4873-04	epTIPS セット 30073282	7,200	7,400
1352	2-4873-05	epTIPS セット 30073304	7,700	7,900
1352	2-4873-06	epTIPS セット 30073320	10,100	10,300
1352	2-4873-07	epTIPS セット 30073347	7,100	7,200
1352	2-4877-01	epTIPS シングル 30010035	4,000	4,100
1352	2-4877-02	epTIPS シングル 30010051	4,000	4,100
1352	1-1790-01	フィルターチップ 0030077504	24,400	24,900
1352	1-1790-02	フィルターチップ 0030077512	24,400	24,900
1352	1-1790-03	フィルターチップ 0030077520	23,300	23,800
1352	1-1790-04	フィルターチップ 0030077539	23,300	23,800
1352	1-1790-05	フィルターチップ 0030077547	23,300	23,800
1352	1-1790-06	フィルターチップ 0030077555	24,300	23,800
1352	1-1790-07	フィルターチップ 0030077563	23,300	23,800
1352	1-1790-08	フィルターチップ 0030077571	25,200	25,600
1352	1-1790-09	フィルターチップ 0030077580	12,700	13,000
1352	1-1790-10	フィルターチップ 0030077598	10,500	10,700
1355	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	650	660
1355	1-6856-02	セーフティフィルター F161241	3,700	3,500
1355	2-6855-11	ビベットマン ネオ P2N	37,500	38,000
1355	2-6855-12	ビベットマン ネオ P10N	37,500	38,000
1355	2-6855-13	ビベットマン ネオ P20N	32,500	33,000
1355	2-6855-14	ビベットマン ネオ P100N	32,500	33,000
1355	2-6855-15	ビベットマン ネオ P200N	32,500	33,000
1355	2-6855-16	ビベットマン ネオ P1000N	32,500	33,000
1356	1-7906-03	ビベットマンL P-20L	36,000	37,000
1356	1-7906-04	ビベットマンL P-100L	36,000	37,000
1356	1-7906-05	ビベットマンL P-200L	36,000	37,000
1356	1-7906-06	ビベットマンL P-1000L	36,000	37,000
1356	1-6659-11	ビベットマンM P10M	75,500	76,500
1356	1-6659-12	ビベットマンM P20M	75,500	76,500
1356	1-6659-15	ビベットマンM P100M	75,500	76,500
1356	1-6659-13	ビベットマンM P200M	75,500	76,500
1356	1-6659-16	ビベットマンM P300M	75,500	76,500
1356	1-6659-17	ビベットマンM P1200M	75,500	76,500
1356	1-6659-14	ビベットマンM P5000M	75,500	76,500
1356	1-6659-18	ビベットマンM P10mLM	75,500	76,500
1356	2-6856-21	ビベットマン ネオ P8×20N	93,000	94,000
1356	2-6856-22	ビベットマン ネオ P12×20N	112,000	113,000
1356	2-6856-23	ビベットマン ネオ P8×200N	93,000	94,000
1356	2-6856-24	ビベットマン ネオ P12×200N	112,000	113,000
1357	1-6857-02	ダイヤモンドチップ D10イージーバック	2,300	2,400
1357	1-6857-05	ダイヤモンドチップDL10イージーバック	2,700	2,800
1357	1-6857-07	ダイヤモンドチップ D200Vエコバック	13,000	13,500
1357	1-6857-09	ダイヤモンドチップD200T Ti/バック	5,000	5,100
1357	1-6857-10	ダイヤモンドチップD1000Vエコバック	17,000	17,500
1357	1-6857-11	チップ D1000イージーバック	3,000	3,100
1357	1-6857-12	ダイヤモンドチップ D-1000T	5,300	5,400
1357	1-6857-13	チップ D5000イージーバック	10,500	10,800
1357	2-2057-04	ダイヤモンドチップ タワーバックD300	3,800	4,500
1357	2-2057-09	タワーバック D300ST	4,500	5,400
1357	2-2058-01	ダイヤモンドチップ タワーバックボックス	1,600	1,700
1375	3-089-03	ビベットチップ 4346NSOP	3,080	8,000
1384	1-1468-02	Opus分注セット 958135010	391,900	370,000
1384	1-1468-03	Opus満定セット 958232010	325,200	307,000
1392	2-5642-01	オートビュレット(シリコン栓付)1SL	17,500	22,000
1392	2-5642-02	オートビュレット(シリコン栓付)5SL	17,500	22,000
1392	2-5642-03	オートビュレット10SLシリコン栓付・白	17,500	22,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1392	2-5642-04	オートビュレット25SLシリコン栓付・白	23,000	29,000
1392	2-5642-05	オートビュレット50SLシリコン栓付・白	38,000	47,500
1392	2-5642-06	オートビュレット100SLシリコン栓付白	47,500	59,500
1392	2-5640-01	オートビュレット(ガロン瓶付・白)1BG	27,700	34,000
1392	2-5640-02	オートビュレット(ガロン瓶付・白)5BG	27,700	34,000
1392	2-5640-03	オートビュレット(ガロン瓶付白)10BG	27,700	34,000
1392	2-5640-04	オートビュレット(ガロン瓶付白)25BG	37,700	46,500
1392	2-5640-05	オートビュレット(ガロン瓶付白)50BG	52,800	65,500
1392	2-5640-06	オートビュレット100BGガロン瓶付白	59,600	74,000
1392	3-7502-01	オートビュレット 1BG-W-PS	25,400	32,000
1392	3-7502-02	オートビュレット 5BG-W-PS	25,400	32,000
1392	3-7502-03	オートビュレット 10BG-W-PS	25,400	32,000
1392	3-7502-04	オートビュレット 25BG-W-PS	35,400	44,000
1392	3-7502-05	オートビュレット 50BG-W-PS	50,500	63,000
1392	3-7502-06	オートビュレット 100BG-W-PS	57,300	72,000
1393	2-5638-01	オートビュレット(茶瓶付・白) 1B	24,000	30,000
1393	2-5638-02	オートビュレット(茶瓶付・白) 5B	24,000	30,000
1393	2-5638-03	オートビュレット(茶瓶付・白) 10B	24,000	30,000
1393	2-5638-04	オートビュレット(茶瓶付・白) 25B	34,000	39,000
1393	2-5639-01	オートビュレット(茶瓶付・茶) 1B	28,000	35,000
1393	2-5639-02	オートビュレット(茶瓶付・茶) 5B	28,000	35,000
1393	2-5639-03	オートビュレット(茶瓶付・茶) 10B	28,000	35,000
1393	2-5639-04	オートビュレット(茶瓶付・茶) 25B	39,200	49,000
1393	2-5638-07	オートビュレット 1B-W-PS(白)	22,600	28,500
1393	2-5638-08	オートビュレット 5B-W-PS(白)	22,600	28,500
1393	2-5638-09	オートビュレット 10B-W-PS(白)	22,600	28,500
1393	2-5638-10	オートビュレット 25B-W-PS(白)	32,600	37,500
1393	2-5639-07	オートビュレット 1B-T-PS(茶)	26,600	33,500
1393	2-5639-08	オートビュレット 5B-T-PS(茶)	26,600	33,500
1393	2-5639-09	オートビュレット 10B-T-PS(茶)	26,600	33,500
1393	2-5639-10	オートビュレット 25B-T-PS(茶)	37,800	47,500
1402	3-5998-01	エンドトゥーエンドチップ 0.5-15	1,300	1,200
1402	3-5998-02	エンドトゥーエンドチップ 1-29	1,300	1,200
1402	3-5998-03	エンドトゥーエンドチップ 2-29	1,300	1,200
1402	3-5998-04	エンドトゥーエンドチップ 3-29	1,300	1,200
1402	3-5998-05	エンドトゥーエンドチップ 4-29	1,300	1,200
1402	3-5998-06	エンドトゥーエンドチップ 5-29	1,300	1,200
1402	3-5998-07	エンドトゥーエンドチップ 10-29	1,300	1,200
1402	3-5998-08	エンドトゥーエンドチップ 20-29	1,300	1,200
1402	3-5998-09	エンドトゥーエンドチップ 25-29	1,300	1,200
1402	3-5998-10	エンドトゥーエンドチップ 30-29	1,300	1,200
1402	3-5998-11	エンドトゥーエンドチップ 40-29	1,300	1,200
1402	3-5998-12	エンドトゥーエンドチップ 50-29	650	600
1402	3-5998-13	エンドトゥーエンドチップ100-100	1,300	1,200
1405	2-5636-10	白硬注射筒ガラス先 200ml	13,500	15,000
1405	2-5636-11	白硬注射筒ガラス先 300ml	60,000	64,000
1405	2-5637-04	白硬注射筒洗腸先 200ml	13,500	15,400
1405	2-5637-05	白硬注射筒洗腸先 300ml	60,000	64,000
1405	1-6187-10	白硬注射筒ロック先 200ml	12,500	15,400
1407	2-8511-01	マニュアルシリンジ5190-1490	5,800	6,000
1407	2-8511-02	マニュアルシリンジ5190-1497	7,000	7,200
1407	2-8511-03	マニュアルシリンジ5190-1503	6,800	7,000
1407	2-8511-04	マニュアルシリンジ5190-1510	7,800	8,000
1407	2-8511-05	マニュアルシリンジ5190-1517	8,100	8,300
1407	2-8511-06	マニュアルシリンジ5190-1523	7,300	7,500
1407	2-8511-07	マニュアルシリンジ5190-1528	7,800	8,100
1407	2-8511-08	マニュアルシリンジ5190-1532	8,400	8,600
1407	2-8511-09	マニュアルシリンジ5190-1536	9,100	9,400
1407	2-8511-10	マニュアルシリンジ5190-1541	9,400	9,700
1407	2-8512-01	マニュアルシリンジ5190-1506	8,200	8,500
1407	2-8512-02	マニュアルシリンジ5190-1513	7,900	8,200
1407	2-8512-03	マニュアルシリンジ5190-1519	7,900	8,200
1407	2-8512-04	マニュアルシリンジ5190-1527	7,900	8,200
1407	2-8512-05	マニュアルシリンジ5190-1530	8,000	8,200
1407	2-8512-06	マニュアルシリンジ5190-1534	8,100	8,300
1407	2-8512-07	マニュアルシリンジ5190-1539	8,700	8,900
1407	2-8512-08	マニュアルシリンジ5190-1457	9,500	9,800
1407	2-8512-10	マニュアルシリンジ5190-1546	35,000	36,000
1407	2-8512-11	交換針5190-1548	3,500	3,600
1407	2-8512-12	交換針5190-1549	8,700	9,000
1407	2-8512-13	交換針5190-1550	6,000	6,200
1413	1-2343-01	デジタルシリンジキット 2910200	119,000	135,000
1413	1-2343-02	デジタルシリンジ2910205	87,000	98,000
1413	1-2343-13	交換用シリンジ 29102020	9,800	10,500
1413	1-2343-14	交換用シリンジ 2910029	10,600	11,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1413	1-2343-15	交換用シリンジ 2910035	11,600	12,500
1413	1-2343-16	スタンド(充電機能付) 2910030	55,000	60,000
1416	1-5046-01	マイクロシリンジポンプIC-3100	270,000	280,000
1416	1-5046-03	マイクロシリンジポンプ IC-3200	500,000	520,000
1416	1-5046-02	マイクロシリンジポンプIC-3210	600,000	620,000
1416	2-5074-01	マイクロシリンジポンプ レガート100型	360,000	370,000
1416	2-5074-02	マイクロシリンジポンプ レガート110型	460,000	480,000
1416	2-5074-03	マイクロシリンジポンプ レガート111型	470,000	490,000
1416	2-5074-04	マイクロシリンジポンプ レガート200型	580,000	590,000
1416	2-5074-05	マイクロシリンジポンプ レガート210型	710,000	740,000
1428	3-7450-11	蓄熱材調温器 蓄熱材用ラック	8,000	14,000
1430	1-8730-01	クーラーBOX モンタナ 13	2,100	2,300
1430	1-8730-02	クーラーBOX モンタナ 25	3,200	3,500
1430	1-8730-03	クーラーBOX モンタナ 35	4,500	4,900
1430	1-4963-01	ソフトラボクーラー SCB-5	1,300	1,500
1430	1-4963-02	ソフトラボクーラー SCB-15	2,000	2,200
1430	1-4963-03	ソフトラボクーラー SCB-25	2,600	2,900
1430	1-4963-04	ソフトラボクーラー SCB-35	3,200	3,500
1431	4-5653-14	クーラーボックス #13 14L	3,000	3,300
1431	4-5653-15	クーラーボックス #25 25L	4,700	5,200
1431	4-5653-36	クーラーボックス #35	6,700	7,400
1431	4-5653-17	クーラーボックス #45 46L	11,000	12,000
1432	4-5654-01	発泡クーラー #10(インナー付)	1,500	1,700
1432	4-5654-02	発泡クーラー #15(インナー付)	2,300	2,600
1432	4-5654-04	発泡クーラー No. 10 インナー無し	1,000	1,200
1432	4-5654-05	発泡クーラー No. 15 インナー無し	1,500	1,700
1432	4-5654-06	発泡クーラー No. 30 インナー無し	3,000	3,300
1434	1-8018-01	ミラクルパック 35-1 平袋S 50入	3,000	3,300
1434	1-8018-02	ミラクルパック 35-2 平袋M 50入	4,250	4,550
1434	1-8018-03	ミラクルパック 35-3 平袋L 50入	5,250	5,600
1434	1-8018-04	ミラクルパック35-4 平袋LL 50入	6,500	6,900
1434	1-8018-05	ミラクルパック 35-5角底袋小 50入	8,000	9,500
1434	1-8018-06	ミラクルパック 35-6角底袋中 50入	8,600	10,300
1434	1-8018-07	ミラクルパック 35-7角底袋大 50入	9,600	11,100
1436	0-6220-01	クリスタルアイスボール 28個入	1,450	1,650
1439	3-8968-01	タモ網 No. 305-1	6,000	6,400
1439	3-8968-02	タモ網 No. 306-1	6,800	7,250
1439	3-8968-03	タモ網 No. 307-1	7,500	7,900
1458	2-9044-01	解剖メスセットACMK SM	15,000	17,000
1459	2-4266-04	小動物用開創器LW210157	11,000	15,000
1459	2-4266-05	小動物用開創器LW210158	11,000	16,000
1459	2-4266-06	小動物用開創器LW210159	15,000	23,000
1482	7-3087-03	フタ付きバケツ220214	1,300	1,500
1505	2-7089-08	スターターキット ZRQSSTRTJ	77,100	79,000
1505	2-7089-02	リークチェッカー ZFWATDE KT	77,200	78,800
1505	2-7089-03	カートリッジ SPROOSI A1	65,700	66,800
1505	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,200	23,700
1505	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,600	14,700
1505	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	24,300	24,500
1505	2-7089-07	サニタリゼーションキットSANIKITO1	19,000	19,400
1505	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	24,300	24,500
1505	1-2173-01	MilliQ用ポリリッパLCPAK000J	37,700	38,100
1506	1-9470-41	スターターキット ZRXQSTRTA	648,000	660,000
1506	1-9470-52	30Lタンクキット TANKIN03J	178,000	179,000
1506	1-9470-43	標準架台 ZRUKSTDJ1	178,000	180,000
1506	2-7100-02	スターターキット SYNOSTR TJ	84,200	85,000
1506	2-7100-03	SynergyPak1 SYPKOSIA1	71,600	72,300
1506	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,600	14,700
1506	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBI001	24,300	24,500
1507	1-9428-14	スターターキット SIMSSTRTJ	54,800	58,000
1507	1-9428-11	超純水装置カートリッジSimpliPak	43,800	44,200
1507	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,200	23,700
1507	1-9428-13	最終フィルター SIMFILT ER	15,600	15,800
1507	1-9461-31	スターターキット ZRXSSTRTJ	75,000	78,000
1507	1-9470-52	30Lタンクキット TANKIN03J	178,000	179,000
1507	2-1948-11	PROGOTOS2 ブロガドTS2	23,900	24,300
1507	2-1948-12	CDRC351JW RO膜Elix3用	61,000	61,900
1507	2-1948-16	ZLXUVLP01 本体用UVランプ	19,100	19,300
1507	2-1948-17	TANKMPK01 エアイベントフィルター	21,700	22,000
1507	2-1948-18	ZLXUVLP1 ASM用UVランプ	37,600	38,200
1507	1-9461-31	スターターキット ZRXSSTRTJ	75,000	78,000
1508	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	169,000	173,000
1508	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	216,000	221,000
1508	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	7,800	8,000
1508	2-6496-02	水道水直結超純水製造装置50129872	570,000	580,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1508	2-6496-03	水道水直結超純水製造装置50129688	640,000	650,000
1508	2-6496-06	超純水製造装置50129887	770,000	790,000
1508	2-6496-11	RO膜09. 2003	42,000	25,000
1508	2-6496-12	イオン交換カートリッジ09. 1020	63,000	60,000
1508	2-6496-13	最終フィルター09. 1003	26,000	22,000
1508	2-6496-14	エアイベントフィルター22. 0091	15,000	13,000
1508	2-6496-15	UVランプ09. 1002	49,000	30,000
1508	2-6496-16	ウルトラフィルター50133981	60,000	50,000
1508	3-5049-01	簡易型超純水製造装置 50132373	500,000	520,000
1509	3-4981-01	超純水製造装置 50136153	1,150,000	1,050,000
1509	3-4981-02	超純水製造装置 50136146	1,230,000	1,160,000
1509	3-4981-11	イオン交換カートリッジ 09. 2005	85,000	45,000
1509	3-4981-12	超純水製造装置フィルター 09. 1003	26,000	22,000
1509	3-4981-13	超純水製造装置UVランプ 09. 2002	49,000	40,000
1509	3-4981-14	ウルトラフィルター 50133980	120,000	110,000
1509	3-5050-02	純水製造装置 50132141	1,850,000	1,700,000
1509	1-4018-04	イオン交換樹脂 PP-201用	65,000	68,000
1510	1-9527-01	純水製造装置 PRA-0015-001	345,000	356,000
1510	1-9527-02	純水製造装置 PRA-0015-0V1	385,000	397,000
1510	1-9527-11	PRA用20Lタンクユニット	65,000	66,900
1510	2-7089-06	最終フィルターMilliPak-20	14,600	14,700
1514	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	42,200	44,300
1514	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	51,000	53,500
1514	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	82,500	86,600
1514	1-3176-04	カートリッジ純水器 G-20C	147,000	155,000
1514	1-3176-22	カートリッジ純水器 G-5D樹脂再生費	8,400	8,990
1514	1-3176-23	カートリッジ純水器 G-10D樹脂再生費	15,750	16,850
1514	1-3176-24	カートリッジ純水器 G-20C樹脂再生費	27,300	29,200
1514	1-3176-61	水質表示灯 RG-8A	16,000	16,500
1514	1-3176-31	電気伝導率計RG-12	39,800	41,000
1521	1-398-01	カートリッジフィルター PP 1ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-02	カートリッジフィルター PP 3ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-03	カートリッジフィルター PP 5ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-04	カートリッジフィルター PP10ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-13	カートリッジフィルター PP25ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-05	カートリッジフィルター PP50ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-14	カートリッジフィルター PP75ミクロン	1,500	1,700
1521	1-398-06	カートリッジフィルターPP100ミクロン	1,500	1,670
1521	1-398-07	カートリッジフィルター コットン 1	2,250	2,500
1521	1-398-09	カートリッジフィルター コットン 5	2,250	2,500
1521	1-398-10	カートリッジフィルター コットン 10	2,250	2,500
1521	1-398-11	カートリッジフィルター コットン 50	2,250	2,500
1521	1-398-12	カートリッジフィルター コットン 100	2,250	2,500
1522	1-387-01	活性炭カートリッジフィルター	4,800	5,060
1523	1-1274-01	カートリッジ DCPS-001	10,200	10,700
1523	1-1274-02	カートリッジ DCPS-002	9,100	9,600
1523	1-1274-03	カートリッジ DCPS-003	16,200	17,000
1523	1-1274-04	カートリッジ DCPS-004	18,200	19,100
1523	1-1272-01	マイクロポア-EUタイプ04EU-1SEG	5,000	5,500
1523	1-1272-02	マイクロポア-EUタイプ 1EU-1SEG	5,000	5,500
1523	1-1272-03	マイクロポア-EUタイプ 3EU-1SEG	5,000	5,500
1523	1-1272-04	マイクロポア-EUタイプ10EU-1SEG	5,000	5,500
1523	1-1273-01	フィルターカートリッジ 1BC-1SE	24,000	26,400
1523	1-1273-02	フィルターカートリッジ 2BC-1SE	18,000	19,800
1523	1-1273-03	フィルターカートリッジ 4BC-1SE	18,000	19,800
1524	1-1029-01	ポリプロ70126-33-PK0005R	13,200	14,600
1524	1-1029-02	ポリプロ70126-33-PK0010R	13,200	14,600
1524	1-1029-04	ポリプロ70126-33-PK0050R	13,200	14,600
1524	1-1029-05	ポリプロ70126-33-PK0100R	13,200	14,600
1525	1-4704-01	精製水 W-20	2,950	3,100
1525	1-7240-01	実験用イオン交換樹脂IR120B Na	8,200	9,430
1525	1-7240-02	実験用イオン交換樹脂FPC3500	10,800	12,500
1525	1-7240-03	実験用イオン交換樹脂IRA402BL Cl	9,000	10,350
1525	1-7240-04	実験用イオン交換樹脂CG50	31,600	36,400
1525	1-7240-05	実験用イオン交換樹脂XAD118ON	13,500	15,600
1525	1-7240-06	実験用イオン交換樹脂XAD7HP	13,500	15,600
1525	1-7240-07	実験用イオン交換樹脂FPX66	13,500	15,600
1525	1-7240-08	実験用イオン交換樹脂15DRY	13,500	15,600
1525	1-7240-09	実験用イオン交換樹脂15J WET	13,500	15,600
1525	1-7240-10	実験用イオン交換樹脂31WET	13,500	15,600
1528	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5. 5cm 100入	670	700
1528	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7. 0cm 100入	810	830
1528	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9. 0cm 100入	810	830
1528	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11. 0cm 100入	1,060	1,100
1528	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12. 5cm 100入	1,210	1,230

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1528	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,740	1,800
1528	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,390	2,440
1528	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,580	3,650
1528	2-317-09	定性角形濾紙No.1 46×57 100入	15,030	15,300
1528	2-317-10	定性角形濾紙No.2 60×60 100入	19,130	19,500
1528	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	670	700
1528	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	810	830
1528	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	930	950
1528	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	1,060	1,100
1528	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,410	1,440
1528	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	2,060	2,100
1528	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	3,040	3,100
1528	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	4,230	4,300
1528	2-318-09	定性円形濾紙No.2 46×57 100入	16,290	17,000
1528	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,210	1,230
1528	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,530	1,600
1528	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,960	2,000
1528	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,180	2,220
1528	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,720	2,800
1528	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	4,020	4,100
1528	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,630	5,700
1528	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,870	10,000
1528	2-319-09	定性角形濾紙No.3 46×57 100入	32,000	32,600
1528	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	930	950
1528	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,210	1,230
1528	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,410	1,440
1528	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,640	1,700
1528	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	2,060	2,100
1528	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	3,040	3,100
1528	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	4,230	4,300
1528	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,860	5,980
1528	2-320-09	定性角形濾紙No.4 46×57 100入	22,200	23,000
1528	2-321-01	定性円形濾紙No.5 5.5cm 100入	1,010	1,030
1528	2-321-02	定性円形濾紙No.5 7.0cm 100入	1,410	1,440
1528	2-321-03	定性円形濾紙No.5 9.0cm 100入	1,530	1,600
1528	2-321-04	定性円形濾紙No.5 11.0cm 100入	1,860	1,900
1528	2-321-05	定性円形濾紙No.5 12.5cm 100入	2,180	2,220
1528	2-321-06	定性円形濾紙No.5 15.0cm 100入	3,260	3,300
1528	2-321-07	定性円形濾紙No.5 18.5cm 100入	4,550	4,600
1528	2-321-08	定性円形濾紙No.5 24.0cm 100入	7,050	7,200
1528	2-322-02	定性円形濾紙No.6 7.0cm 100入	1,210	1,230
1528	2-322-03	定性円形濾紙No.6 9.0cm 100入	1,410	1,440
1528	2-322-04	定性円形濾紙No.6 11.0cm 100入	1,740	1,800
1528	2-322-05	定性円形濾紙No.6 12.5cm 100入	2,060	2,100
1528	2-322-06	定性円形濾紙No.6 15.0cm 100入	3,040	3,100
1528	2-322-07	定性円形濾紙No.6 18.5cm 100入	4,230	4,300
1528	2-322-08	定性円形濾紙No.6 24.0cm 100入	5,530	5,600
1528	1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 12.5cm	4,340	4,400
1528	1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 15.0cm	4,450	4,500
1528	1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 18.5cm	4,670	4,760
1528	1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 24.0cm	6,730	6,800
1528	2-323-01	定量円形濾紙No.40 5.5cm 100入	1,720	1,750
1528	2-323-02	定量円形濾紙No.40 7.0cm 100入	2,130	2,200
1528	2-323-03	定量円形濾紙No.40 9.0cm 100入	2,250	2,300
1528	2-323-04	定量円形濾紙No.40 11.0cm 100入	2,780	2,840
1528	2-323-05	定量円形濾紙No.40 12.5cm 100入	3,730	3,800
1528	2-323-06	定量円形濾紙No.40 15.0cm 100入	5,100	5,200
1528	2-323-07	定量円形濾紙No.40 18.5cm 100入	7,550	7,700
1528	2-323-08	定量円形濾紙No.40 24.0cm 100入	11,660	12,000
1528	2-323-09	定量角形濾紙No.40 46×57 100入	46,600	47,500
1528	2-324-01	定量円形濾紙No.41 5.5cm 100入	1,720	1,750
1528	2-324-02	定量円形濾紙No.41 7.0cm 100入	2,130	2,200
1528	2-324-03	定量円形濾紙No.41 9.0cm 100入	2,250	2,300
1528	2-324-04	定量円形濾紙No.41 11.0cm 100入	2,780	2,840
1528	2-324-05	定量円形濾紙No.41 12.5cm 100入	3,730	3,800
1528	2-324-06	定量円形濾紙No.41 15.0cm 100入	5,100	5,200
1528	2-324-07	定量円形濾紙No.41 18.5cm 100入	7,550	7,700
1528	2-324-08	定量円形濾紙No.41 24.0cm 100入	11,660	12,000
1528	2-324-09	定量角形濾紙No.41 46×57 100入	46,600	47,500
1528	2-325-01	定量円形濾紙No.42 5.5cm 100入	1,720	1,750
1528	2-325-02	定量円形濾紙No.42 7.0cm 100入	2,130	2,200
1528	2-325-03	定量円形濾紙No.42 9.0cm 100入	2,250	2,300
1528	2-325-04	定量円形濾紙No.42 11.0cm 100入	2,780	2,840
1528	2-325-05	定量円形濾紙No.42 12.5cm 100入	3,730	3,800
1528	2-325-06	定量円形濾紙No.42 15.0cm 100入	5,100	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1528	2-325-07	定量円形濾紙No.42 18.5cm 100入	7,550	7,700
1528	2-325-08	定量円形濾紙No.42 24.0cm 100入	11,660	12,000
1528	2-325-09	定量円形濾紙No.42 46×57 100入	44,600	45,500
1528	2-8306-03	定量濾紙 No. 43 9.0cm	2,250	2,300
1528	2-8306-04	定量濾紙 No. 43 11.0cm	2,250	2,300
1528	2-8306-05	定量濾紙 No. 43 12.5cm	3,510	3,600
1528	2-8306-06	定量濾紙 No. 43 15.0cm	5,000	5,100
1528	2-8306-07	定量濾紙 No. 43 18.5cm	7,440	7,600
1528	2-326-02	定量円形濾紙No.44 7.0cm 100入	2,130	2,200
1528	2-326-03	定量円形濾紙No.44 9.0cm 100入	2,250	2,300
1528	2-326-04	定量円形濾紙No.44 11.0cm 100入	2,780	2,840
1528	2-326-05	定量円形濾紙No.44 12.5cm 100入	3,730	3,800
1528	2-326-06	定量円形濾紙No.44 15.0cm 100入	5,100	5,200
1528	2-326-07	定量円形濾紙No.44 18.5cm 100入	7,550	7,700
1528	2-326-08	定量円形濾紙No.44 24.0cm 100入	12,810	13,000
1528	2-327-01	定量円形濾紙No.50 5.5cm 100入	1,490	1,520
1528	2-327-02	定量円形濾紙No.50 7.0cm 100入	1,920	1,960
1528	2-327-03	定量円形濾紙No.50 9.0cm 100入	2,020	2,100
1528	2-327-04	定量円形濾紙No.50 11.0cm 100入	2,670	2,700
1528	2-327-05	定量円形濾紙No.50 12.5cm 100入	3,310	3,400
1528	2-327-06	定量円形濾紙No.50 15.0cm 100入	4,470	4,560
1528	2-327-07	定量円形濾紙No.50 18.5cm 100入	6,380	6,500
1528	2-327-08	定量円形濾紙No.50 24.0cm 100入	10,310	10,500
1528	2-327-09	定量角形濾紙No.50 46×57 100入	46,700	47,600
1528	2-328-01	定量円形濾紙No.540 5.5cm 100入	1,820	1,860
1528	2-328-03	定量円形濾紙No.540 9.0cm 100入	2,250	2,300
1528	2-328-04	定量円形濾紙No.540 11.0cm 100入	2,780	2,840
1528	2-328-05	定量円形濾紙No.540 12.5cm 100入	3,730	3,800
1528	2-328-06	定量円形濾紙No.540 15.0cm 100入	5,100	5,200
1528	2-328-07	定量円形濾紙No.540 18.5cm 100入	7,550	7,700
1528	2-328-08	定量円形濾紙No.540 24.0cm 100入	11,660	12,000
1529	2-329-01	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.1cm	1,880	1,900
1529	2-329-02	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.4cm	2,090	2,100
1529	2-329-03	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.5cm	2,090	2,100
1529	2-329-04	ガラス繊維円形濾紙GF/A 3.7cm	3,020	3,100
1529	2-329-05	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.25cm	3,340	3,400
1529	2-329-06	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.7cm	3,440	3,500
1529	2-329-07	ガラス繊維円形濾紙GF/A 5.5cm	4,060	4,100
1529	2-329-08	ガラス繊維円形濾紙GF/A 6.0cm	4,280	4,300
1529	2-329-09	ガラス繊維円形濾紙GF/A 7.0cm	4,580	4,700
1529	2-329-10	ガラス繊維円形濾紙GF/A 9.0cm	5,410	5,500
1529	2-329-11	ガラス繊維円形濾紙GF/A 11.0cm	8,020	8,100
1529	2-329-12	ガラス繊維円形濾紙GF/A 12.5cm	9,890	10,000
1529	2-329-13	ガラス繊維円形濾紙GF/A 15.0cm	13,370	14,000
1529	2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57	31,300	32,000
1529	2-330-01	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.1cm	2,820	2,900
1529	2-330-02	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.4cm	3,240	3,300
1529	2-330-03	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.5cm	3,240	3,300
1529	2-330-04	ガラス繊維円形濾紙GF/B 3.7cm	5,100	5,200
1529	2-330-05	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.25cm	5,310	5,400
1529	2-330-06	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.7cm	5,410	5,500
1529	2-330-07	ガラス繊維円形濾紙GF/B 5.5cm	7,190	7,300
1529	2-330-08	ガラス繊維円形濾紙GF/B 6.0cm	8,960	9,100
1529	2-330-09	ガラス繊維円形濾紙GF/B 7.0cm	10,200	10,400
1529	2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B 9.0cm	3,440	3,500
1529	2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B 11.0cm	4,580	4,700
1529	2-330-12	ガラス繊維円形濾紙GF/B 12.5cm	6,250	6,400
1529	2-330-13	ガラス繊維円形濾紙GF/B 15.0cm	8,330	8,500
1529	2-330-14	ガラス繊維角形濾紙GF/B 46×57	76,200	77,000
1529	2-331-01	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.1cm	3,020	3,100
1529	2-331-02	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.4cm	3,240	3,300
1529	2-331-03	ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.5cm	3,440	3,500
1529	2-331-04	ガラス繊維円形濾紙GF/C 3.7cm	5,410	5,500
1529	2-331-05	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.25cm	5,620	5,700
1529	2-331-06	ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.7cm	5,840	5,900
1529	2-331-07	ガラス繊維円形濾紙GF/C 5.5cm	7,600	7,700
1529	2-331-09	ガラス繊維円形濾紙GF/C 7.0cm	11,330	12,000
1529	2-331-10	ガラス繊維円形濾紙GF/C 9.0cm	11,940	12,000
1529	2-331-11	ガラス繊維円形濾紙GF/C 11.0cm	16,530	17,000
1529	2-331-14	ガラス繊維角形濾紙GF/C 46×57	77,400	79,000
1529	2-332-01	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.1cm	3,020	3,100
1529	2-332-02	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.4cm	3,240	3,300
1529	2-332-03	ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.5cm	3,440	3,500
1529	2-332-05	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.25cm	5,620	5,700
1529	2-332-06	ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.7cm	5,840	5,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1529	2-332-07	ガラス繊維円形濾紙GF/D 5. 5cm	7,600	7,700
1529	2-332-09	ガラス繊維円形濾紙GF/D 7. 0cm	11,330	12,000
1529	2-332-10	ガラス繊維円形濾紙GF/D 9. 0cm	3,860	3,900
1529	2-332-11	ガラス繊維円形濾紙GF/D 11. 0cm	5,210	5,300
1529	2-332-12	ガラス繊維円形濾紙GF/D 12. 5cm	6,560	6,700
1529	2-332-13	ガラス繊維円形濾紙GF/D 15. 0cm	8,960	9,100
1529	2-332-14	ガラス繊維角形濾紙GF/D 46×57	92,300	94,000
1529	2-333-01	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2. 1cm	5,730	5,800
1529	2-333-02	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2. 4cm	6,250	6,400
1529	2-333-03	ガラス繊維円形濾紙GF/F 2. 5cm	6,250	6,400
1529	2-333-04	ガラス繊維円形濾紙GF/F 3. 7cm	10,610	11,000
1529	2-333-05	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4. 25cm	11,530	12,000
1529	2-333-06	ガラス繊維円形濾紙GF/F 4. 7cm	13,370	14,000
1529	2-333-07	ガラス繊維円形濾紙GF/F 5. 5cm	15,100	15,300
1529	2-333-09	ガラス繊維円形濾紙GF/F 7. 0cm	17,550	18,000
1529	2-333-10	ガラス繊維円形濾紙GF/F 9. 0cm	7,760	7,900
1529	2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F 11. 0cm	9,680	9,800
1529	2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F 12. 5cm	12,140	12,300
1529	2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F 15. 0cm	17,240	18,000
1529	2-333-14	ガラス繊維角形濾紙 GF/F 46×57	139,300	142,000
1529	2-5671-06	ガラス繊維濾紙GMF1501841047	6,880	7,000
1529	2-5671-10	ガラス繊維濾紙GMF1501841090	6,880	7,600
1529	2-5672-06	ガラス繊維濾紙GMF1501842047	7,500	7,000
1529	2-5672-10	ガラス繊維濾紙GMF1501842090	7,500	7,600
1529	2-9612-01	ガラス繊維濾紙934-AH 21	3,240	3,300
1529	2-9612-02	ガラス繊維濾紙934-AH 24	3,540	3,600
1529	2-9612-03	ガラス繊維濾紙934-AH 25	3,860	3,900
1529	2-9612-04	ガラス繊維濾紙934-AH 37	5,940	6,000
1529	2-9612-05	ガラス繊維濾紙934-AH 42. 5	6,250	6,400
1529	2-9612-06	ガラス繊維濾紙934-AH 47	6,360	6,500
1529	2-9612-07	ガラス繊維濾紙934-AH 55	9,270	9,400
1529	2-9612-09	ガラス繊維濾紙934-AH 70	13,160	13,400
1529	2-9612-10	ガラス繊維濾紙934-AH 90	15,920	16,000
1529	2-9612-11	ガラス繊維濾紙934-AH 110	22,100	22,500
1529	2-9612-12	ガラス繊維濾紙934-AH 125	30,400	31,000
1529	2-9612-13	ガラス繊維濾紙934-AH 150	37,600	38,000
1530	2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	2,080	2,120
1530	2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	2,990	3,050
1530	2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	4,250	4,300
1530	2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	5,280	5,400
1530	2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	7,110	7,200
1530	2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	11,110	11,300
1530	2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	16,720	17,000
1535	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,600	8,800
1535	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,500	8,700
1535	1-7447-01	濾紙角型3MMCHR 3030-909	22,200	22,800
1535	1-7447-02	濾紙角型3MMCHR 3030-917	38,700	39,700
1535	1-7447-03	濾紙角型3MMCHR 3030-928	44,000	45,100
1535	2-336-11	シリカ繊維円筒濾紙 2812-259	10,820	11,000
1535	1-7391-01	ガラス繊維円筒濾紙 2814-259	20,600	21,000
1535	2-335-01	石英繊維濾紙QM-A 1851-865	47,300	48,000
1535	2-335-02	石英繊維濾紙QM-A 1851-032	16,530	17,000
1535	2-335-03	石英繊維濾紙QM-A 1851-037	19,080	19,400
1535	2-335-04	石英繊維濾紙QM-A 1851-047	21,500	22,000
1535	2-335-05	石英繊維濾紙QM-A 1851-055	26,500	27,000
1537	2-3043-01	メンブレンフィルター VSWP01300	17,000	17,700
1537	2-3043-04	メンブレンフィルター VSWP02500	22,200	23,200
1537	2-3043-05	メンブレンフィルター VSWP04700	26,300	27,500
1537	2-3043-06	メンブレンフィルター VSWP09025	23,300	24,400
1537	2-3043-11	メンブレンフィルター VMWP01300	17,000	17,700
1537	2-3043-14	メンブレンフィルター VMWP02500	22,200	23,200
1537	2-3043-15	メンブレンフィルター VMWP04700	26,300	27,500
1537	2-3043-16	メンブレンフィルター VMWP09025	23,300	24,400
1537	2-3043-21	メンブレンフィルター VCWP01300	17,000	17,700
1537	2-3043-24	メンブレンフィルター VCWP02500	22,200	23,200
1537	2-3043-25	メンブレンフィルター VCWP04700	26,700	27,900
1537	2-3043-26	メンブレンフィルター VCWP09025	22,200	23,200
1537	2-3043-31	メンブレンフィルター GSWP01300	10,800	11,300
1537	2-3043-34	メンブレンフィルター GSWP02500	10,800	11,300
1537	2-3043-35	メンブレンフィルター GSWP04700	17,400	18,200
1537	2-3043-36	メンブレンフィルター GSWP09000	48,400	50,500
1537	2-3043-37	メンブレンフィルター GSWP14250	44,900	46,900
1537	2-3043-44	メンブレンフィルター PHWP02500	10,800	11,300
1537	2-3043-46	メンブレンフィルター PHWP09025	12,200	12,800
1537	2-3043-47	メンブレンフィルター PHWP14250	44,900	46,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1537	2-3043-51	メンブレンフィルター HAWP01300	10,800	11,300
1537	2-3043-53	メンブレンフィルター HAWP02400	10,800	11,300
1537	2-3043-54	メンブレンフィルター HAWP02500	10,800	11,300
1537	2-3043-55	メンブレンフィルター HAWP04700	17,000	17,700
1537	2-3043-56	メンブレンフィルター HAWP09000	48,400	50,500
1537	2-3043-57	メンブレンフィルター HAWP14250	44,900	46,900
1537	2-3043-61	メンブレンフィルター DAWP01300	10,800	11,300
1537	2-3043-64	メンブレンフィルター DAWP02500	10,800	11,300
1537	2-3043-65	メンブレンフィルター DAWP04700	17,400	18,200
1537	2-3043-66	メンブレンフィルター DAWP09025	12,200	12,800
1537	2-3043-67	メンブレンフィルター DAWP14250	44,900	46,900
1537	2-3043-71	メンブレンフィルター AAWP01300	10,800	11,300
1537	2-3043-74	メンブレンフィルター AAWP02500	10,800	11,300
1537	2-3043-75	メンブレンフィルター AAWP04700	17,400	18,200
1537	2-3043-76	メンブレンフィルター AAWP09000	48,400	50,500
1537	2-3043-77	メンブレンフィルター AAWP14250	44,900	46,900
1537	2-3044-01	メンブレンフィルター RAWP01300	10,800	11,300
1537	2-3044-04	メンブレンフィルター RAWP02500	10,800	11,300
1537	2-3044-05	メンブレンフィルター RAWP04700	17,400	18,200
1537	2-3044-07	メンブレンフィルター RAWP14250	44,900	46,900
1537	2-3044-11	メンブレンフィルター SSWP01300	10,300	10,800
1537	2-3044-14	メンブレンフィルター SSWP02500	11,200	11,700
1537	2-3044-15	メンブレンフィルター SSWP04700	17,000	17,700
1537	2-3044-16	メンブレンフィルター SSWP09025	13,000	13,600
1537	2-3044-17	メンブレンフィルター SSWP14250	45,300	47,300
1537	2-3044-21	メンブレンフィルター SMWP01300	10,300	10,800
1537	2-3044-24	メンブレンフィルター SMWP02500	11,200	11,700
1537	2-3044-25	メンブレンフィルター SMWP04700	17,000	17,700
1537	2-3044-26	メンブレンフィルター SMWP09025	13,400	14,000
1537	2-3044-27	メンブレンフィルター SMWP14250	45,300	47,300
1537	2-3044-31	メンブレンフィルター SCWP01300	10,300	10,800
1537	2-3044-34	メンブレンフィルター SCWP02500	11,200	11,700
1537	2-3044-35	メンブレンフィルター SCWP04700	17,000	17,700
1537	2-3044-36	メンブレンフィルター SCWP09025	13,000	13,600
1537	2-3044-37	メンブレンフィルター SCWP14250	45,300	47,300
1537	2-3045-04	メンブレン HAWG02500 100入	10,800	11,300
1537	2-3045-14	メンブレン HABG02500 100入	14,400	15,000
1537	2-3045-05	メンブレン HAWG04700 100入	17,400	18,200
1537	2-3045-15	メンブレン HABG04700 100入	22,200	23,200
1537	2-3045-24	メンブレン AAWG02500 100入	10,800	11,300
1537	2-3045-34	メンブレン AABG02500 100入	14,400	15,000
1537	2-3045-25	メンブレン AAWG04700 100入	17,400	18,200
1537	2-3045-35	メンブレン AABG04700 100入	23,800	24,500
1537	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	79,200	79,600
1537	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	65,400	65,800
1537	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,400	65,800
1537	2-7557-04	滅菌済フィルターAABG047S6	73,700	74,100
1537	2-7557-05	滅菌済フィルターAAWG047S6	73,700	74,100
1538	2-3051-01	オムニポアメンブレン JGWP01300	7,800	8,150
1538	2-3051-04	オムニポアメンブレン JGWP02500	8,800	9,150
1538	2-3051-05	オムニポアメンブレン JGWP04700	11,200	11,700
1538	2-3051-06	オムニポアメンブレン JGWP09025	8,800	9,150
1538	2-3051-07	オムニポアメンブレン JGWP14225	15,400	16,100
1538	2-3051-11	オムニポアメンブレン JHWP01300	7,800	7,930
1538	2-3051-14	オムニポアメンブレン JHWP02500	8,800	9,150
1538	2-3051-15	オムニポアメンブレン JHWP04700	11,200	11,700
1538	2-3051-16	オムニポアメンブレン JHWP09025	8,800	9,150
1538	2-3051-17	オムニポアメンブレン JHWP14225	15,400	16,100
1538	2-3052-01	オムニポアメンブレン JAWP01300	7,800	8,150
1538	2-3052-04	オムニポアメンブレン JAWP02500	8,800	9,150
1538	2-3052-05	オムニポアメンブレン JAWP04700	11,200	11,700
1538	2-3052-06	オムニポアメンブレン JAWP09025	8,800	9,150
1538	2-3052-07	オムニポアメンブレン JAWP14225	15,400	16,100
1538	2-3052-11	オムニポアメンブレン JMWP01300	7,800	8,150
1538	2-3052-14	オムニポアメンブレン JMWP02500	8,800	9,150
1538	2-3052-15	オムニポアメンブレン JMWP04700	11,200	11,700
1538	2-3052-16	オムニポアメンブレン JMWP09025	8,800	9,150
1538	2-3052-17	オムニポアメンブレン JMWP14225	15,400	16,100
1538	2-3052-21	オムニポアメンブレン JCWP01300	7,800	8,150
1538	2-3052-24	オムニポアメンブレン JCWP02500	8,800	9,150
1538	2-3052-25	オムニポアメンブレン JCWP04700	11,200	11,700
1538	2-3052-26	オムニポアメンブレン JCWP09025	8,800	9,150
1538	2-3052-27	オムニポアメンブレン JCWP14225	15,400	16,100
1538	2-3040-01	デュラポアフィルター VVLP01300	13,000	13,600
1538	2-3040-04	デュラポアフィルター VVLP02500	13,000	13,600

■研究用総合機器カタログ2019／サンクアスト産業用研究機器カタログ2019 2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1538	2-3040-05	デュラボアフィルター VVLP04700	19,500	20,400
1538	2-3040-06	デュラボアフィルター VVLP09050	28,800	30,100
1538	2-3040-07	デュラボアフィルター VVLP14250	51,100	53,300
1538	2-3040-11	デュラボアフィルター GVWP01300	14,000	14,600
1538	2-3040-14	デュラボアフィルター GVWP02500	16,400	17,100
1538	2-3040-15	デュラボアフィルター GVWP04700	22,600	23,700
1538	2-3040-16	デュラボアフィルター GVWP09050	32,500	33,900
1538	2-3040-17	デュラボアフィルター GVWP14250	57,700	60,200
1538	2-3040-21	デュラボアフィルター HVLP01300	14,000	14,300
1538	2-3040-24	デュラボアフィルター HVLP02500	16,400	16,700
1538	2-3040-25	デュラボアフィルター HVLP04700	22,600	23,100
1538	2-3040-26	デュラボアフィルター HVLP09050	32,500	33,100
1538	2-3040-27	デュラボアフィルター HVLP14250	57,700	58,700
1538	2-3040-31	デュラボアフィルター DVPP01300	13,000	13,600
1538	2-3040-34	デュラボアフィルター DVPP02500	13,000	13,600
1538	2-3040-35	デュラボアフィルター DVPP04700	19,500	20,400
1538	2-3040-36	デュラボアフィルター DVPP09050	28,900	30,200
1538	2-3040-37	デュラボアフィルター DVPP14250	51,500	53,800
1538	2-3041-01	デュラボアフィルター SVLP01300	13,000	13,600
1538	2-3041-04	デュラボアフィルター SVLP02500	13,000	13,600
1538	2-3041-05	デュラボアフィルター SVLP04700	19,500	20,400
1538	2-3048-01	フロリナートフィルターFGLP01300	29,400	30,700
1538	2-3048-04	フロリナートフィルターFGLP02500	39,800	41,600
1538	2-3048-05	フロリナートフィルターFGLP04700	52,100	54,400
1538	2-3048-11	フロリナートフィルターFHLPO1300	29,400	30,700
1538	2-3048-14	フロリナートフィルターFHLPO2500	39,800	41,600
1538	2-3048-15	フロリナートフィルターFHLPO4700	51,600	53,900
1538	2-3048-21	フロリナートフィルターFALPO1300	29,400	30,700
1538	2-3048-24	フロリナートフィルターFALPO2500	39,800	41,600
1538	2-3048-25	フロリナートフィルターFALPO4700	51,600	53,900
1538	2-3048-34	フロリナートフィルターFSLW02500	39,800	41,600
1538	2-3048-35	フロリナートフィルターFSLW04700	51,600	53,900
1538	2-3048-36	フロリナートフィルターFSLW09025	42,200	44,100
1538	2-3048-37	フロリナートフィルターFSLW14200	37,000	38,600
1545	2-3055-01	プレフィルター AP2501000	3,600	3,720
1545	2-3055-02	プレフィルター AP2501300	3,600	3,720
1545	2-3055-06	プレフィルター AP2504200	3,600	3,720
1545	2-3055-07	プレフィルター AP2504700	7,100	7,340
1545	2-3055-08	プレフィルター AP2507500	7,100	7,340
1545	2-3055-11	プレフィルター AP4001000	6,100	6,340
1545	2-3055-13	プレフィルター AP4002405	17,400	18,100
1545	2-3055-17	プレフィルター AP4004705	22,700	23,700
1545	3-3442-01	ディスペンサーカーブEZCURVE01	286,000	293,000
1545	3-3442-02	ディスペンサーカーブEZCURVEAC	248,000	254,000
1545	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	45,200	46,500
1545	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	44,700	45,900
1545	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	44,700	45,900
1545	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	44,700	45,900
1545	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGW474	45,300	46,600
1545	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	45,300	46,600
1546	2-7521-01	ミルフックスプラス MXPPLUS01	451,000	464,000
1546	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	19,500	20,100
1546	2-7521-22	ミルフックスプラス MXHAWG124	19,300	20,100
1546	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	19,500	20,100
1546	2-7521-06	液体培地空力セット MXLMCO120	30,100	31,600
1546	2-7521-07	固形培地空力セット MXSMCO120	33,000	34,600
1546	2-7548-05	ゴム栓用アダプター 4701	7,400	7,800
1549	3-6703-02	トップフィルタユニットJTF-CA045	8,400	7,500
1549	3-6703-01	トップフィルタユニットJTF-CA022	8,400	7,500
1549	3-6704-02	トップフィルタユニットJTFPES045	8,400	7,500
1549	3-6704-01	トップフィルタユニットJTFPES022	8,400	7,500
1549	3-6705-02	トップフィルタユニットJTFMCE045	8,400	7,500
1549	3-6705-01	トップフィルタユニットJTFMCE022	8,400	7,500
1549	3-6706-02	フィルタユニットJTFPVDF045	8,400	7,500
1549	3-6706-01	フィルタユニットJTFPVDF022	8,400	7,500
1550	1-6890-01	ステリカッパ S2GPU01RE	17,700	17,800
1550	1-6890-02	ステリカッパ S2GPU02RE	20,100	20,300
1550	1-6890-03	ステリカッパ S2GPU05RE	28,800	29,600
1550	1-6890-04	ステリカッパ S2GPU11RE	37,400	37,600
1551	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	27,000	28,000
1551	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	45,000	47,000
1551	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	27,000	29,000
1551	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	30,000	31,000
1553	2-7520-01	マニフォルド XX2504735	175,000	179,000
1553	2-7520-02	ステリフィルホルダー XX1104710	12,200	12,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1553	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,700	7,040
1553	2-7520-11	マニホルドEZFITHOLD3	331,000	338,000
1553	2-7520-02	ステリフィルホルダー XX1104710	12,200	12,800
1553	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,700	7,040
1553	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	22,800	23,500
1553	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	20,600	21,200
1553	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	34,400	35,200
1556	1-7282-01	マイレクス SLGN033NS	11,200	11,700
1556	1-7282-02	マイレクス SLGN033NB	50,500	52,800
1556	1-7282-03	マイレクス SLGN033NK	166,000	174,000
1556	1-7283-01	マイレクス SLHN033NS	11,200	11,700
1556	1-7283-02	マイレクス SLHN033NB	50,500	52,800
1556	1-7283-03	マイレクス SLHN033NK	166,000	174,000
1556	1-6892-01	マイレクス SLLGH04NL	12,200	12,800
1556	1-6892-03	マイレクス SLLHH04NL	12,200	12,800
1556	1-6892-05	マイレクス SLLGH13NL	16,400	18,000
1556	1-6892-07	マイレクス SLLHH13NL	16,400	18,000
1556	1-6892-09	マイレクス SLLGH25NS	13,500	14,800
1556	1-6892-11	マイレクス SLLHH25NS	13,500	14,800
1556	1-7287-01	シリンジフィルター SLHVM25NS	18,100	18,900
1556	1-6893-02	33mmマイレクス SLAA033SS	15,200	16,500
1556	1-6893-04	33mmマイレクス SLGP033RS	15,600	16,900
1556	1-6893-06	33mmマイレクス SLGS033SS	12,700	13,800
1556	1-6893-08	33mmマイレクス SLHA033SS	12,700	13,800
1556	1-6893-09	33mmマイレクス SLHV033RS	15,600	16,900
1557	2-3065-11	マイレクス SLFG05010 10入	14,000	14,400
1557	2-3065-21	マイレクス SLFH05010 10入	14,000	14,400
1557	2-3065-41	マイレクス SLFA05010 10入	14,000	14,400
1557	2-3064-11	マイレクス SLFG J25 LS	27,700	28,500
1559	2-5727-01	ヘバペント 6723-5000 10個入	10,520	11,000
1559	2-4038-01	シリンジフィルター 6784-1302	18,470	19,000
1559	2-4038-02	シリンジフィルター 6784-1304	18,470	19,000
1559	2-4038-03	シリンジフィルター 6788-1302	18,470	19,000
1559	2-4038-04	シリンジフィルター 6788-1304	18,470	19,000
1560	2-4039-01	シリンジフィルター 6784-2502	18,470	19,000
1560	2-4039-02	シリンジフィルター 6784-2504	18,470	19,000
1560	2-4039-03	シリンジフィルター 6786-2502	18,470	19,000
1560	2-4039-04	シリンジフィルター 6786-2504	18,470	19,000
1560	2-4039-05	ブラディスク6781-2502	49,500	59,400
1560	2-4039-06	ブラディスク6781-2504	49,500	51,000
1560	1-196-01	GD×シリンジフィルタ6874-2502	51,700	53,000
1560	1-196-02	GD×シリンジフィルタ6874-2504	51,700	53,000
1560	1-196-03	GD×シリンジフィルタ6900-2502	23,800	28,600
1560	1-196-04	GD×シリンジフィルタ6900-2504	23,800	24,000
1560	2-5064-01	シリンジフィルタGD/X68692502	51,700	53,000
1560	2-5064-02	シリンジフィルタGD/X68692504	51,700	53,000
1560	2-5064-03	シリンジフィルタGD/X68722502	51,700	53,000
1560	2-5064-04	シリンジフィルタGD/X68722504	51,700	53,000
1560	2-5064-13	シリンジフィルタGD/X68721302	45,900	47,000
1560	2-5064-14	シリンジフィルタGD/X68721304	45,900	47,000
1560	1-7448-01	GD/Xシリンジフィルタ 0.2um	24,100	25,000
1560	1-7448-02	GD/Xシリンジフィルタ 0.45um	24,100	25,000
1561	1-8459-01	シリンジフィルター E031	12,500	15,500
1563	2-3085-01	スウィネックスホルダー-SX0001300	9,800	10,300
1563	2-3085-02	スウィネックスホルダー-SX0002500	19,100	20,000
1563	2-3085-03	スウィネックスホルダー-SX0004700	48,500	50,700
1563	2-3069-11	ステリベクス ベル無 SVH01015	19,700	20,300
1563	2-3069-21	ステリベクス ベル無 SVH01015	19,700	20,300
1563	2-4360-01	ミニユニ UN203NPUDPP	31,600	32,000
1563	2-4360-02	ミニユニ UN503NPUDPP	284,600	292,000
1563	2-4360-03	ミニユニ UN203NPUNYL	31,600	32,000
1563	2-4360-04	ミニユニ UN503NPUNYL	284,600	292,000
1563	2-4360-05	ミニユニ UN203NPUORG	31,600	32,000
1563	2-4360-06	ミニユニ UN503NPUORG	284,600	292,000
1563	2-4360-07	ミニユニ UN203NPUAQU	31,600	32,000
1563	2-4360-08	ミニユニ UN503NPUAQU	284,600	292,000
1563	2-4360-09	ミニユニ UN203NPUPP	31,600	32,000
1563	2-4360-10	ミニユニ UN503NPUPP	284,600	292,000
1563	2-4360-11	ミニユニ UN203NPUPES	31,600	32,000
1563	2-4360-12	ミニユニ UN503NPUPES	284,600	292,000
1563	2-4360-13	ミニユニUN203NPENYL	31,600	32,000
1563	2-4360-14	ミニユニUN203NPEORG	31,600	32,000
1563	2-4360-15	ミニユニUN203NPEPP	31,600	32,000
1563	2-4360-16	ミニユニUN203NPERC	31,600	32,000
1564	2-4360-05	オートバイアルAV115NPEORG	25,830	26,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1564	2-4036-06	オートバイアルAV115NPUORG	25,830	26,000
1564	2-4036-01	オートバイアルAV125EAQU 50入	37,100	38,000
1564	2-4036-02	オートバイアルAV125EORG 50入	37,100	38,000
1564	2-4036-03	オートバイアルAV125UAQU 50入	37,100	38,000
1564	2-4036-04	オートバイアルAV125UORG 50入	37,100	38,000
1565	1-2663-01	卓上冷却遠心機5428000430	820,000	836,000
1565	1-2663-02	卓上冷却遠心機5428000635	790,000	806,000
1565	1-2663-11	アングルローター 5427712003	61,500	62,700
1565	1-2663-12	アングルローター 5427753001	82,700	84,300
1565	1-2663-13	アングルローター 5427710000	85,700	87,500
1565	1-2663-24	アングルローター 5427752005	106,000	108,000
1565	1-2663-15	アングルローター 5427705007	60,600	61,800
1565	1-2663-16	アングルローター 5427714006	101,000	104,000
1565	1-2663-17	アングルローター 5427716009	167,000	170,000
1565	1-2663-18	スイングローター 5427700005	167,000	170,000
1566	1-1584-31	アングルローター CA-8	262,000	273,000
1566	1-1584-32	スイングローター TS-4C	145,000	151,000
1566	1-1584-33	スイングローター TS-7C	80,000	84,000
1566	2-7166-13	バケット S4096-02	46,000	52,000
1566	1-1584-34	バケット 7215-06	50,000	56,000
1566	1-1584-35	バケット 7050-02	44,000	52,000
1566	1-1584-36	バケット 7M5015-1	68,000	76,000
1572	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	46,500	48,700
1584	1-2938-01	分光光度計 ASUV-6300PC	980,000	880,000
1605	3-3347-01	TLCプレート1. 05715. 0001	18,600	19,200
1605	3-3347-02	TLCプレート1. 05729. 0001	28,100	29,000
1605	3-3347-03	TLCプレート1. 05714. 0001	39,600	40,900
1605	3-3347-04	TLCプレート1. 05808. 0001	11,700	12,200
1605	3-3347-05	TLCプレート1. 05719. 0001	37,800	39,000
1605	3-3347-06	TLCプレート1. 05789. 0001	9,500	9,790
1605	3-3347-07	TLCプレート1. 15327. 0001	30,300	31,400
1605	3-3347-08	TLCプレート1. 15341. 0001	41,500	42,900
1605	3-3347-09	TLCプレート1. 05554. 0001	14,300	14,800
1605	3-3347-10	TLCプレート1. 05570. 0001	14,500	15,000
1605	3-3347-11	TLCプレート1. 16834. 0001	9,900	10,300
1605	3-3347-12	TLCプレート1. 05549. 0001	3,100	3,210
1605	3-3347-13	TLCプレート1. 05562. 0001	19,200	19,800
1605	3-3347-14	TLCプレート1. 05735. 0001	14,200	14,700
1605	3-3347-15	TLCプレート1. 05750. 0001	9,000	9,280
1605	3-3347-16	TLCプレート1. 05749. 0001	33,400	34,500
1605	3-3348-01	プレート1. 13794. 0001	49,300	50,900
1605	3-3348-02	プレート1. 13792. 0001	52,800	54,500
1605	3-3348-03	プレート1. 13793. 0001	84,500	87,100
1605	3-3348-04	プレート1. 11845. 0001	44,000	45,400
1605	3-3348-05	プレート1. 11844. 0001	49,900	51,500
1605	3-3348-06	プレート1. 05582. 0001	27,600	28,500
1605	3-3348-07	プレート1. 11798. 0001	33,900	35,000
1605	3-3348-08	プレート1. 11846. 0001	54,800	56,500
1605	3-3348-09	プレート1. 05583. 0001	30,500	31,600
1605	3-3414-01	プレート 1. 05801. 0001	15,600	16,200
1605	3-3414-02	プレート 1. 05802. 0001	13,400	13,900
1605	3-3414-03	プレート 1. 05804. 0001	30,400	31,500
1605	3-3414-04	プレート 1. 05805. 0001	26,700	27,600
1608	1-5288-01	ナノセップ OD003C33	11,700	12,100
1608	1-5288-02	ナノセップ OD010C33	11,700	12,100
1608	1-5288-03	ナノセップ OD030C33	11,700	12,100
1608	1-5288-04	ナノセップ OD100C33	11,700	12,100
1608	1-5288-05	ナノセップ OD300C33	11,700	12,100
1608	1-5288-06	ナノセップ ODM02C33	11,700	12,100
1608	1-5288-07	ナノセップ ODM45C33	11,700	12,100
1608	1-5288-08	ナノセップ ODGHFC34	31,600	32,600
1609	2-3072-01	ウルトラフリーMC UFC30VV00	40,500	41,600
1609	2-3072-02	ウルトラフリーMC UFC30GV00	40,500	41,600
1609	2-3072-03	ウルトラフリーMC UFC30HV00	40,500	41,600
1609	2-3072-04	ウルトラフリーMC UFC30DV00	40,500	41,600
1609	2-3072-05	ウルトラフリーMC UFC30SV00	40,500	41,600
1609	2-3072-11	ウルトラフリーCL UFC40VV25	23,300	24,000
1609	2-3072-12	ウルトラフリーCL UFC40GV25	23,300	24,000
1609	2-3072-13	ウルトラフリーCL UFC40HV25	23,300	24,000
1609	1-1650-01	フィルターユニット UFC500308	6,900	7,040
1609	1-1650-02	フィルターユニット UFC500324	16,700	17,200
1609	1-1650-03	フィルターユニット UFC500396	49,600	50,900
1609	1-1650-04	フィルターユニット UFC5003BK	182,000	187,000
1609	1-1651-01	フィルターユニット UFC501008	6,900	7,040
1609	1-1651-02	フィルターユニット UFC501024	16,700	17,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1609	1-1651-03	フィルターユニット UFC501096	49,600	50,900
1609	1-1651-04	フィルターユニット UFC5010BK	182,000	187,000
1609	1-1652-01	フィルターユニット UFC503008	6,900	7,040
1609	1-1652-02	フィルターユニット UFC503024	16,700	17,200
1609	1-1652-03	フィルターユニット UFC503096	49,600	50,900
1609	1-1652-04	フィルターユニット UFC5030BK	182,000	187,000
1609	1-1653-01	フィルターユニット UFC505008	6,900	7,040
1609	1-1653-02	フィルターユニット UFC505024	16,700	17,200
1609	1-1653-03	フィルターユニット UFC505096	49,600	50,900
1609	1-1653-04	フィルターユニット UFC5050BK	182,000	187,000
1609	1-1654-01	フィルターユニット UFC510008	6,900	7,040
1609	1-1654-02	フィルターユニット UFC510024	16,700	17,200
1609	1-1654-03	フィルターユニット UFC510096	49,600	50,900
1609	1-1654-04	フィルターユニット UFC5100BK	182,000	187,000
1609	2-7112-19	アミコンウルトラ UFC9 010 08	17,200	17,700
1609	2-7112-20	アミコンウルトラ UFC9 010 24	41,500	42,700
1609	2-7112-21	アミコンウルトラ UFC9 010 96	121,000	125,000
1609	2-7112-22	アミコンウルトラ UFC9 030 08	17,200	17,700
1609	2-7112-23	アミコンウルトラ UFC9 030 24	41,500	42,700
1609	2-7112-24	アミコンウルトラ UFC9 030 96	121,000	125,000
1609	2-7112-25	アミコンウルトラ UFC9 050 08	17,200	17,700
1609	2-7112-26	アミコンウルトラ UFC9 050 24	41,500	42,700
1609	2-7112-27	アミコンウルトラ UFC9 050 96	121,000	125,000
1609	2-7112-28	アミコンウルトラ UFC9 100 08	17,200	17,700
1609	2-7112-29	アミコンウルトラ UFC9 100 24	41,500	42,700
1609	2-7112-30	アミコンウルトラ UFC9 100 96	121,000	125,000
1609	2-7112-04	アミコンウルトラ UFC8 010 08	12,100	12,500
1609	2-7112-05	アミコンウルトラ UFC8 010 24	29,300	30,100
1609	2-7112-06	アミコンウルトラ UFC8 010 96	87,000	89,300
1609	2-7112-07	アミコンウルトラ UFC8 030 08	12,100	12,500
1609	2-7112-08	アミコンウルトラ UFC8 030 24	29,300	30,100
1609	2-7112-09	アミコンウルトラ UFC8 030 96	87,000	89,300
1609	2-7112-10	アミコンウルトラ UFC8 050 08	12,100	12,500
1609	2-7112-11	アミコンウルトラ UFC8 050 24	29,300	30,100
1609	2-7112-12	アミコンウルトラ UFC8 050 96	87,000	89,300
1609	2-7112-13	アミコンウルトラ UFC8 100 08	12,100	12,500
1609	2-7112-14	アミコンウルトラ UFC8 100 24	29,300	30,100
1609	2-7112-15	アミコンウルトラ UFC8 100 96	87,000	89,300
1610	2-9837-01	遠心濃縮器VS15T91	20,200	18,600
1610	2-9837-02	遠心濃縮器VS15T11	20,200	18,600
1610	2-9837-03	遠心濃縮器VS15T01	20,200	18,600
1610	2-9837-04	遠心濃縮器VS15T21	20,200	18,600
1610	2-9837-05	遠心濃縮器VS15T31	20,200	18,600
1610	2-9837-06	遠心濃縮器VS15T41	20,200	18,600
1615	2-340-09	PH試験紙ディスペンサー PH1-11	4,570	4,700
1615	2-341-01	PH試験紙ストリップ CFO-14	4,570	4,700
1615	2-341-09	pH試験紙 ストリップ CF4. 5~10	4,570	4,700
1615	2-341-02	PH試験紙ストリップ CS1-12	5,320	5,400
1615	2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1. 8-3. 8	4,570	4,700
1615	2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3. 8-5. 5	4,570	4,700
1615	2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5. 2-6. 8	4,570	4,700
1615	2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6. 0-8. 1	4,570	4,700
1615	2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8. 0-9. 7	4,570	4,700
1615	2-341-08	PH試験紙ストリップCS9. 5-12. 0	4,570	4,700
1615	1-7389-01	PH試験紙 SRタイプ、PH1-14	1,920	2,000
1616	1-1262-01	pH試験紙 瓶タイプpH0-14	1,600	1,480
1616	1-1262-02	pH試験紙 瓶タイプpH1-14	1,600	1,480
1616	1-1262-03	pH試験紙 瓶タイプpH0. 5-5. 0	1,600	680
1616	1-1262-04	pH試験紙 瓶タイプpH3. 8-5. 4	1,600	680
1616	1-1262-05	pH試験紙 瓶タイプpH5. 5-9. 0	1,600	680
1621	2-3647-01	試薬 500ml酢酸 O10-00125	850	900
1621	2-3647-05	試薬 酢酸アンモニウムO10-01935	1,400	1,450
1621	2-3647-36	メチルイソブチルケトン130-02355	1,000	1,050
1621	2-3647-37	メチレンブルー・3水和130-02632	4,500	4,900
1621	2-3647-43	試薬25g臭化カリウム160-06442	1,250	1,280
1621	2-3647-55	試薬 酢酸Na 無水 190-01335	1,500	1,550
1621	2-3647-60	クエン酸三Na・2水和190-01975	1,600	1,650
1621	2-3647-62	試薬 亜硫酸水素Na 190-01655	1,000	1,100
1621	2-3647-64	試薬 メタ重亜硫酸Na190-03425	1,500	1,600
1621	2-3647-67	試薬 チオ硫酸ナトリウム・5水和物	1,600	1,650
1625	2-5208-02	細胞培養用水H2OCC1006 6本入	27,200	27,700
1625	2-5208-03	細胞培養用水H2OCC0501 1本入	2,800	2,900
1625	2-5208-04	細胞培養用水H2OCC0506 6本入	15,000	15,500
1625	2-5208-05	細胞培養用水H2OCC0106 6本入	9,300	9,500
1625	2-5209-01	分子生物学用水H2OMB1001 1本入	5,100	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1625	2-5209-02	分子生物学用水H2OMB1006 6本入	27,200	27,700
1625	2-5209-03	分子生物学用水H2OMB0501 1本入	2,800	2,900
1625	2-5209-04	分子生物学用水H2OMB0506 6本入	15,000	15,500
1625	2-5209-05	分子生物学用水H2OMB0106 6本入	12,800	13,100
1633	3-7053-01	PPヘンペイボトル CP250	180	200
1633	3-7053-02	PPヘンペイボトル CP500	250	270
1633	3-7053-03	PPヘンペイボトル CP1000	550	570
1635	5-048-01	ナルゲン薬品瓶 8250 10L	11,400	11,700
1635	5-048-02	ナルゲン薬品瓶 8250 20L	19,300	19,700
1635	5-048-03	ナルゲン薬品瓶 8250 50L	33,700	34,400
1636	1-7347-01	強化瓶 PP製 2126-0250 6個	23,600	24,100
1636	1-7347-06	強化瓶 PP製 2226-0020	30,500	31,200
1636	1-7347-07	強化瓶 PP製 2226-0050	42,800	43,700
1636	1-1485-01	スクリュキャップ2162-0531JP	5,300	5,500
1636	1-1485-02	スクリュキャップ2162-0830JP	6,000	6,200
1636	1-1485-03	スクリュキャップ2162-0831JP	6,000	6,200
1640	1-2687-07	広口試薬ボトル2256-7020	12,200	12,500
1663	1-7563-12	PFAボトルACPFA100-N	5,600	5,800
1663	1-7563-13	PFAボトルACPFA-250-N	6,500	6,900
1663	1-7563-14	PFAボトルACPFA-500-N	9,500	10,000
1663	1-7563-15	PFAボトルACPFA-1000-N	13,500	14,000
1663	1-7568-01	PFAボトルACPFA20-W	3,200	3,300
1663	1-7568-12	PFAボトルACPFA100-W	5,900	6,000
1663	1-7568-13	PFAボトルACPFA-250-W	6,800	7,200
1663	1-7568-14	PFAボトルACPFA-500-W	9,800	10,500
1663	1-7568-15	PFAボトルACPFA-1000-W	14,000	14,500
1664	1-2305-01	PFAボトル(中栓付) 細口50ml	2,000	2,100
1664	1-2305-02	PFAボトル(中栓付) 細口100ml	2,500	2,700
1664	1-2305-03	PFAボトル(中栓付) 細口250ml	3,600	3,800
1664	1-2305-04	PFAボトル(中栓付) 細口500ml	5,300	5,600
1664	1-2305-05	PFAボトル(中栓付) 細口1000ml	11,000	11,600
1664	1-2306-01	PFAボトル(中栓付) 広口20ml	1,500	1,600
1664	1-2306-02	PFAボトル(中栓付) 広口100ml	3,800	4,000
1664	1-2306-03	PFAボトル(中栓付) 広口250ml	5,500	5,800
1664	1-2306-04	PFAボトル(中栓付) 広口500ml	7,800	8,200
1664	1-2306-05	PFAボトル(中栓付) 広口1000ml	12,000	12,600
1664	7-182-03	PFA 大型瓶 2L	42,000	44,000
1664	7-182-01	PFA 大型瓶 3L	50,000	52,500
1664	7-182-02	PFA 大型瓶 5L	55,000	57,800
1664	7-182-04	大型瓶 10L	134,000	139,000
1669	4-5648-01	フッ素加工大型瓶20970020 10L	13,500	13,800
1669	4-5648-02	フッ素加工大型瓶20970050 20L	18,200	18,600
1673	1-7904-01	大型透明丸型瓶 2251-0020	19,100	19,500
1673	1-7904-02	大型透明丸型瓶 2251-0050	27,200	27,800
1677	1-7402-01	ペット広口瓶 No. 100	156	180
1677	1-7402-02	ペット広口瓶 No. 250	188	210
1677	1-7402-03	ペット広口瓶 No. 500	210	255
1677	1-7402-04	ペット広口瓶 No. 1000	320	385
1699	2-097-01	PFAガス洗浄瓶PFA100	32,000	33,600
1699	2-097-02	PFAガス洗浄瓶PFA250	38,000	39,900
1699	2-097-03	PFAガス洗浄瓶PFA500	44,000	46,200
1699	2-097-04	PFAガス洗浄瓶PFA1000	58,000	60,900
1701	7-186-01	ハンドラップ 100mL用	7,400	8,100
1701	7-186-02	ハンドラップ 250mL用	10,000	11,000
1705	1-3794-01	小型可変スプレーホームスプレー PE 赤	440	470
1705	1-3794-02	小型可変スプレーホームスプレー PE 青	440	470
1706	1-3790-01	可変スプレーH-500 PP	530	560
1706	1-3794-03	可変スプレーFX-3AN(ボトルなし)	700	740
1714	2-9758-11	ガロン瓶専用ドッジキャップ	100	120
1717	1-8811-02	硝子培地瓶用キャップ 2132-1003	31,200	31,900
1731	2-7687-21	細口バイアル 5183-4428	2,400	2,500
1731	2-7687-23	細口バイアル 5183-4429	2,600	2,700
1731	2-7687-31	キャップ 5183-4442	3,800	4,000
1731	2-7070-21	広口バイアル 5182-0714	2,500	2,600
1731	2-7070-22	広口バイアル 5182-0715	2,700	2,800
1731	2-7070-23	広口バイアル 5183-2068	24,000	25,000
1731	2-7070-24	広口バイアル 5188-6535	2,600	2,700
1731	2-7070-25	広口バイアル 5182-0716	2,900	3,000
1731	2-7070-26	広口バイアル 5183-2069	26,000	27,000
1731	2-7070-27	広口バイアル 5188-6591	11,000	12,000
1731	2-7070-28	広口バイアル 5188-6592	12,000	13,000
1731	2-7070-31	キャップ 5190-7021	3,700	3,800
1731	2-7070-33	キャップ 5182-0723	4,700	4,900
1731	2-7070-35	キャップ 5190-7023	4,000	4,200
1731	2-7070-37	キャップ 5182-0728	1,300	1,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1743	5-124-22	アンブル管 ニューアンブルカッター	3,800	4,800
1756	4-5652-01	ラボペール 1L	3,100	3,250
1756	4-5652-02	ラボペール 2L	3,900	4,000
1756	4-5652-03	ラボペール 3L	5,600	5,700
1756	4-5652-04	ラボペール 5L	7,100	7,200
1756	4-5652-05	ラボペール 10L	11,000	11,200
1793	1-9678-01	エックスコンテナ No. 10ナチュラル	1,100	1,200
1793	1-9678-02	エックスコンテナ No. 20ナチュラル	1,300	1,500
1793	1-9678-03	エックスコンテナ No. 25ナチュラル	1,800	2,000
1793	1-9678-04	エックスコンテナ No. 50ナチュラル	2,200	2,500
1793	1-9322-11	密閉バックルコンテナ MBR-13	1,800	1,900
1793	1-9322-12	密閉バックルコンテナ MBR-21	2,300	2,400
1793	1-9322-13	密閉バックルコンテナ MBR-22	2,600	2,730
1793	1-9322-14	密閉バックルコンテナ MBR-45	3,600	3,800
1793	3-6158-01	防水シールドコンテナ SLC-13C	1,750	2,000
1793	3-6158-02	防水シールドコンテナ SLC-25C	2,250	2,500
1793	3-6158-03	防水シールドコンテナ SLC-22C	2,450	2,700
1793	3-6158-04	防水シールドコンテナ SLC-45C	3,350	3,700
1794	3-7473-01	防水シールドボックス SBS-500R	4,500	5,000
1794	3-7473-02	防水シールドボックス SBS-500B	4,500	5,000
1795	7-3086-01	カラーメッシュ折畳みコンテナ443313	1,200	1,400
1795	7-3086-02	カラーメッシュ折畳みコンテナ443314	1,200	1,400
1795	7-3086-03	カラーメッシュ折畳みコンテナ443327	1,200	1,400
1795	7-3086-04	カラーメッシュ折畳みコンテナ443328	1,200	1,400
1795	7-3086-05	カラーメッシュ折畳みコンテナ443329	1,200	1,400
1795	2-2293-01	折りたたみコンテナ TOC32Lクリアー	2,100	2,200
1795	2-2293-02	折りたたみコンテナ TOC16Lクリアー	1,700	1,800
1799	1-1857-01	円筒型タンク 11100-0005	14,800	15,100
1799	1-1857-02	円筒型タンク 11100-0007	19,400	19,800
1799	1-1857-03	円筒型タンク 11100-0010	19,500	19,900
1799	1-1857-04	円筒型タンク 11100-0015	25,000	25,500
1799	1-1857-05	円筒型タンク 11100-0030	45,400	46,400
1799	1-1857-11	19L用ライナー 343050-0005	198,000	210,200
1799	1-1857-12	28L用ライナー 343050-0007	198,000	210,200
1799	1-1857-13	38L用ライナー 343050-0010	198,000	211,200
1799	1-1857-14	57L用ライナー 343050-0015	210,000	226,500
1799	1-1857-15	113L用ライナー343050-0030	220,000	233,600
1805	6-017-07	三角フラスコ 2000ml シバタ	4,800	6,500
1805	6-017-08	三角フラスコ 3000ml シバタ	6,400	7,800
1805	6-017-20	三角フラスコ010530-500051A	10,700	13,000
1810	1-8413-07	丸底フラスコ 010500-20001A	5,720	8,000
1810	1-8413-08	丸底フラスコ 010500-30001A	8,240	10,000
1817	1-7800-01	セパラブルフラスコ005760-1000	14,700	15,000
1843	7-189-01	PFA分液ロート 100mL	10,000	10,500
1843	7-189-02	PFA分液ロート 200mL	15,000	15,800
1854	3-6014-01	ねじログス洗浄瓶 2451	6,800	7,500
1857	6-214-10	ピーカー シバタ 5000ml	10,400	11,000
1857	6-214-21	ピーカー010020-1000051	25,100	26,500
1857	1-7116-07	トルーパー010040200061A	4,660	6,500
1857	1-7116-08	ピーカー010040-300061A	6,750	7,800
1857	1-7117-07	ユニカルピーカー 1005-20006	4,400	5,300
1865	7-193-01	PFAピーカー 30mL	1,800	1,900
1865	7-193-02	PFAピーカー 50mL	2,000	2,100
1865	7-193-03	PFAピーカー 100mL	2,300	2,400
1865	7-193-04	PFAピーカー 200mL	3,500	3,700
1865	7-193-05	PFAピーカー 300mL	4,200	4,400
1865	7-193-06	PFAピーカー 500mL	6,700	7,100
1865	7-193-07	PFAピーカー 1L	14,000	14,700
1882	6-239-01	ポリシリンダー 10ML	210	230
1882	6-239-02	ポリシリンダー 25ML	250	270
1882	6-239-03	ポリシリンダー 50ML	320	350
1882	6-239-06	ポリシリンダー 250ml	480	550
1883	7-190-01	シリンダー 10mL(PFA製)	11,000	11,600
1883	7-190-02	シリンダー 30mL(PFA製)	16,000	16,800
1883	7-190-03	シリンダー 50mL(PFA製)	19,000	20,000
1883	7-190-04	シリンダー 100mL(PFA製)	21,000	22,100
1883	7-190-05	シリンダー 200mL(PFA製)	25,000	26,300
1883	7-190-06	シリンダー 300mL(PFA製)	27,000	28,400
1883	7-190-07	シリンダー 500mL(PFA製)	34,000	35,700
1883	7-190-08	シリンダー 1L(PFA製)	56,000	58,800
1883	7-190-09	シリンダー 2L(PFA製)	78,000	81,900
1906	7-187-01	スポイト(PFA製)2.5mL	4,000	4,200
1906	7-187-02	スポイト(PFA製)5.0mL	4,600	4,900
1917	7-251-10	PFA試験管 5ml	1,500	1,600
1917	7-251-11	PFA試験管 10ml	1,700	1,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1917	7-251-12	PFA試験管 15ml	2,600	2,800
1917	7-251-13	PFA試験管 20ml	2,900	3,100
1917	7-251-14	PFA試験管 25ml	4,400	4,600
1917	7-251-15	PFA試験管 50ml	5,300	5,600
1917	7-251-16	PFA試験管 60ml	5,500	5,800
1930	6-314-01	ステンレス打抜型試験管台SU12-20	1,250	1,380
1930	6-314-02	ステンレス打抜型試験管台SU12-24	1,330	1,470
1930	6-314-03	ステンレス打抜型試験管台 SU12-40	1,650	1,850
1930	6-314-04	ステンレス打抜型試験管台SU12-50	1,850	2,050
1930	6-314-05	ステン打抜型試験管台SU16. 5-20	1,420	1,570
1930	6-314-06	ステン打抜型試験管台SU16. 5-24	1,550	1,750
1930	6-314-07	ステン打抜型試験管台 SU16. 5-40	1,820	2,000
1930	6-314-08	ステン打抜型試験管台SU16. 5-50	2,000	2,200
1930	6-314-09	ステンレス打抜型試験管台SU18-20	1,500	1,650
1930	6-314-10	ステンレス打抜型試験管台SU18-24	1,750	1,930
1930	6-314-11	ステンレス打抜型試験管台SU18-40	2,200	2,430
1930	6-314-12	ステンレス打抜型試験管台SU18-50	2,400	2,650
1947	1-8633-01	ファンネル DRM680RD(赤)	27,200	28,500
1947	1-8633-02	ファンネル DRM680BK(黒)	27,200	28,500
1947	1-8633-03	ファンネル DRM680YW(黄)	27,200	28,500
1958	6-355-01	アルミキャップ M-1	90	110
1958	6-355-02	アルミキャップ M-2	108	126
1958	6-355-03	アルミキャップ M-3	110	130
1958	6-355-04	アルミキャップ M-4	116	134
1958	6-355-05	アルミキャップ M-5	120	138
1958	6-355-06	アルミキャップ M-6	128	144
1958	6-355-07	アルミキャップ M-7	132	148
1958	6-355-08	アルミキャップ M-8	138	156
1958	6-352-11	ニューモルトン栓ツメ付 M-12/13	210	230
1958	6-352-12	ニューモルトン栓ツメ付 M-16. 5	214	240
1958	6-352-13	ニューモルトン栓ツメ付 M-18	232	260
1958	6-352-15	ニューモルトン栓ツメ付 M-25	316	340
1958	6-352-26	ニューモルトン栓ツメ無 M-13	202	210
1958	6-352-27	ニューモルトン栓ツメ無 M-16	204	226
1958	6-352-28	ニューモルトン栓ツメ無 M-18	226	246
1958	6-352-30	ニューモルトン栓ツメ無 M-25	302	320
1959	3-1585-01	クリップC18960010E	250	280
1959	3-1585-02	クリップC18960012E	260	290
1959	3-1585-03	クリップC18960014E	270	300
1959	3-1585-04	クリップC18960019E	280	310
1959	3-1585-05	クリップC18960024E	320	350
1959	3-1585-06	クリップC18960029E	340	370
1959	3-1585-07	クリップC18960034E	390	420
1959	3-1585-08	クリップC18960040E	430	460
1959	3-1585-09	クリップC18960045E	450	480
1959	3-1585-51	クリップ C18960010ES	2,250	2,520
1959	3-1585-52	クリップ C18960012ES	2,350	2,610
1959	3-1585-53	クリップ C18960014ES	2,400	2,700
1959	3-1585-54	クリップ C18960019ES	2,500	2,790
1959	3-1585-55	クリップ C18960024ES	2,850	3,150
1959	3-1585-56	クリップ C18960029ES	3,050	3,330
1959	3-1585-57	クリップ C18960034ES	3,500	3,780
1959	3-1585-58	クリップ C18960040ES	3,850	4,140
1959	3-1585-59	クリップ C18960045ES	4,050	4,320
1974	6-688-01	丸型クランプ 大 40~70mm	1,600	1,800
1974	6-688-02	丸型クランプ 中 30~45mm	1,400	1,600
1974	6-688-03	丸型クランプ 小 15~30mm	1,200	1,300
1987	6-531-13	ステンレス製ピンセット 115mm	140	150
1987	6-531-01	ステンレス製ピンセット 125mm	180	200
1987	6-531-02	ステンレス製ピンセット 150mm	260	280
1987	6-531-03	ステンレス製ピンセット 180mm	320	340
1987	6-531-04	ステンレス製ピンセット 210mm	780	880
1987	6-531-05	ステンレス製ピンセット 240mm	1,060	1,150
1987	6-531-06	ステンレス製ピンセット 300mm	1,360	1,500
1987	6-531-14	ステンレス製ピンセット 360mm	6,000	6,200
1987	6-531-15	ステンレス製ピンセット 450mm	10,600	11,000
1987	6-531-08	ステンレス製ピンセット 歯科曲160mm	1,670	1,750
1987	6-531-10	ステンレス製ピンセット AA125	200	210
1987	6-531-11	ステンレス製ピンセット AA150	300	310
1987	6-531-12	ステンレス製ピンセット デッキ125mm	190	200
1987	6-531-16	平型ピンセット平型125mm	180	190
1990	7-245-01	テフロンコーティングピンセット 150直	2,000	2,050
1990	7-245-02	テフロンコーティングピンセット 180直	2,560	2,600
1990	7-245-03	テフロンコーティングピンセット 210直	3,600	3,750
1990	7-245-04	テフロンコーティングピンセット 240直	5,600	5,750

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1990	7-245-05	テフロンコーティングピンセット 300直	8,000	8,250
1990	7-245-06	テフロンコーティングピンセット150先曲	2,000	2,050
1997	1-6282-01	オールステンスパチュラ 8インチ	3,850	4,250
1997	1-6282-02	オールステンスパチュラ 12インチ	5,000	5,500
2001	6-525-01	スパーテル両ヘラ 150mm	180	210
2001	6-525-02	スパーテル両ヘラ 180mm	190	220
2001	6-525-03	スパーテル両ヘラ 210mm	500	560
2001	6-525-04	スパーテル両ヘラ 240mm	620	700
2001	6-525-05	スパーテル両ヘラ 300mm	920	1,050
2027	5-4046-01	るつぽ(A型) CW-A0(本体)	540	590
2027	5-4046-02	るつぽ(A型) CW-A1(本体)	690	760
2027	5-4046-03	るつぽ(A型) CW-A2(本体)	1,150	1,260
2027	5-4047-01	るつぽ(A型) CW-A0(フタのみ)	380	410
2027	5-4047-02	るつぽ(A型) CW-A1(フタのみ)	460	500
2027	5-4047-03	るつぽ(A型) CW-A2(フタのみ)	610	670
2027	5-4048-01	るつぽ(B型) CW-B000(本体)	380	420
2027	5-4048-02	るつぽ(B型) CW-B00(本体)	380	420
2027	5-4048-03	るつぽ(B型) CW-B0(本体)	460	500
2027	5-4048-04	るつぽ(B型) CW-B1(本体)	690	760
2027	5-4048-05	るつぽ(B型) CW-B2(本体)	990	1,090
2027	5-4048-06	るつぽ(B型) CW-B3(本体)	1,500	1,650
2027	5-4048-07	るつぽ(B型) CW-B4(本体)	1,700	1,850
2027	5-4048-08	るつぽ(B型) CW-B5(本体)	2,100	2,300
2027	5-4049-01	るつぽ(B型) CW-B000(フタのみ)	310	340
2027	5-4049-02	るつぽ(B型) CW-B00(フタのみ)	310	340
2027	5-4049-03	るつぽ(B型) CW-B0(フタのみ)	340	370
2027	5-4049-04	るつぽ(B型) CW-B1(フタのみ)	380	410
2027	5-4049-05	るつぽ(B型) CW-B2(フタのみ)	460	500
2027	5-4049-06	るつぽ(B型) CW-B3(フタのみ)	610	670
2027	5-4049-07	るつぽ(B型) CW-B4(フタのみ)	710	780
2027	5-4049-08	るつぽ(B型) CW-B5(フタのみ)	920	1,000
2027	5-4050-01	るつぽ(C型) CW-C0(本体)	460	500
2027	5-4050-02	るつぽ(C型) CW-C1(本体)	610	670
2027	5-4050-03	るつぽ(C型) CW-C3(本体)	1,260	1,380
2027	5-4051-01	るつぽ(C型) CW-C0(フタのみ)	310	340
2027	5-4051-02	るつぽ(C型) CW-C1(フタのみ)	340	370
2027	5-4051-03	るつぽ(C型) CW-C3(フタのみ)	380	410
2029	1-5331-01	特殊耐火ルツボ CP40	3,300	3,600
2029	1-5331-02	特殊耐火ルツボ CP50	4,400	4,850
2029	1-5331-03	特殊耐火ルツボ CP63	4,700	5,150
2029	1-5331-04	特殊耐火ルツボ CP85	8,300	9,100
2029	5-4073-01	るつぽ用マッフル 三角架	2,800	3,050
2029	5-4073-02	るつぽ用マッフル ふた	1,600	1,750
2034	5-4071-01	灰分測定用灰ざら(角型) CW-1	1,020	1,120
2034	5-4071-02	灰分測定用灰ざら(角型) CW-2	1,450	1,600
2034	5-4071-03	灰分測定用灰ざら(角型) CW-3	1,800	1,980
2034	5-4072-01	灰分測定用灰ざら(丸型) CW-1	680	750
2034	5-4072-02	灰分測定用灰ざら(丸型) CW-2	840	920
2034	5-4072-03	灰分測定用灰ざら(丸型) CW-3	930	1,020
2035	5-4066-01	蒸発ざら(丸底) CW-000	720	790
2035	5-4066-02	蒸発ざら(丸底) CW-0	970	1,070
2035	5-4066-03	蒸発ざら(丸底) CW-2	1,500	1,650
2035	5-4066-04	蒸発ざら(丸底) CW-3	1,700	1,850
2035	5-4066-05	蒸発ざら(丸底) CW-5	2,400	2,650
2035	5-4066-06	蒸発ざら(丸底) CW-6	2,900	3,200
2035	5-4066-07	蒸発ざら(丸底) CW-7	4,100	4,500
2035	5-4066-08	蒸発ざら(丸底) CW-8	5,800	6,400
2035	5-4045-01	蒸発ざら(平底) CW-NO. 0	800	880
2035	5-4045-02	蒸発ざら(平底) CW-NO. 2	1,250	1,380
2035	5-4045-03	蒸発ざら(平底) CW-NO. 2B	1,600	1,750
2035	5-4045-04	蒸発ざら(平底) CW-NO. 4	2,200	2,450
2035	5-4045-05	蒸発ざら(平底) CW-NO. 5	2,400	2,650
2035	5-4045-06	蒸発ざら(平底) CW-NO. 6	3,600	3,950
2035	5-4045-07	蒸発ざら(平底) CW-NO. 7B	6,800	7,500
2035	5-4045-08	蒸発ざら(平底) CW-NO. 8	8,400	9,200
2038	5-4053-01	吸収板 No. 1 75×75	900	990
2038	5-4053-02	吸収板 No. 2 90×90	1,800	1,980
2038	5-4053-03	吸収板 No. 3 150×150	3,100	3,400
2039	2-796-01	PTFEチューブ11M 4×6	8,600	8,900
2039	2-796-02	PTFEチューブ11M 6×8	13,000	13,400
2039	2-796-03	PTFEチューブ11M 8×10	17,000	17,500
2039	2-796-04	PTFEチューブ11M1. 59×3. 17	4,700	4,900
2039	2-796-05	PTFEチューブ11M3. 17×6. 35	15,000	15,500
2039	2-796-06	PTFEチューブ11M4. 35×6. 35	13,000	13,400
2039	2-797-06	PTFEチューブ1×2	200	300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2039	2-797-07	PTFEチューブ1×3	500	550
2039	2-797-09	PTFEチューブ2×3	310	400
2039	2-797-10	PTFEチューブ2×4	700	800
2039	2-797-12	PTFEチューブ3×4	400	500
2039	2-797-13	PTFEチューブ3×5	900	1,000
2039	2-797-14	PTFEチューブ4×5	500	600
2039	2-797-15	PTFEチューブ4×6	1,000	1,100
2039	2-797-16	PTFEチューブ5×6	700	800
2039	2-797-17	PTFEチューブ5×7	1,200	1,300
2039	2-797-18	PTFEチューブ6×7	700	800
2039	2-797-19	PTFEチューブ6×8	1,400	1,600
2039	2-797-20	PTFEチューブ7×8	900	1,000
2039	2-797-21	PTFEチューブ7×9	1,500	1,600
2039	2-797-22	PTFEチューブ8×9	1,000	1,100
2039	2-797-23	PTFEチューブ8×10	1,900	2,100
2039	2-797-24	PTFEチューブ9×10	1,100	1,200
2039	2-797-25	PTFEチューブ9×11	2,100	2,300
2039	2-797-27	PTFEチューブ10×11	1,200	1,300
2039	2-797-28	PTFEチューブ10×12	2,300	2,500
2039	2-797-29	PTFEチューブ11×12	1,400	1,500
2039	2-797-30	PTFEチューブ11×13	2,900	3,200
2039	2-797-31	PTFEチューブ12×13	1,600	1,800
2039	2-797-32	PTFEチューブ12×14	2,900	3,200
2039	2-797-33	PTFEチューブ12.5×14	2,800	3,000
2039	2-797-34	PTFEチューブ13×15	3,200	3,500
2039	2-797-35	PTFEチューブ13×16	6,000	6,500
2039	2-797-36	PTFEチューブ14×16	3,300	3,600
2039	2-797-37	PTFEチューブ15×17	4,400	4,800
2039	2-797-38	PTFEチューブ16×17.5	3,500	3,800
2039	2-797-39	PTFEチューブ16×18	3,800	4,100
2039	2-797-40	PTFEチューブ16×19	7,300	7,900
2039	2-797-41	PTFEチューブ19×21	5,100	5,500
2039	2-797-42	PTFEチューブ20×23	8,400	9,100
2039	2-797-43	PTFEチューブ21.5×23.5	4,600	4,700
2039	2-797-44	PTFEチューブ22×24	4,800	5,000
2039	2-797-45	PTFEチューブ23×25	5,000	5,200
2039	2-797-46	PTFEチューブ23×27	10,500	10,800
2039	2-797-47	PTFEチューブ25×27	5,400	5,600
2039	2-797-48	PTFEチューブ25×28	8,300	8,600
2039	2-797-49	PTFEチューブ26×29	8,600	8,900
2039	2-797-50	PTFEチューブ27.5×29.5	5,900	6,100
2039	2-797-51	PTFEチューブ33×36	11,000	11,300
2039	2-797-52	PTFEチューブ39×42	12,000	12,400
2039	2-797-53	PTFEチューブ46×50	25,000	25,700
2039	2-797-54	PTFEチューブ49×53	25,000	25,800
2039	2-798-01	PTFEチューブ10M巻0.5×1.0	1,700	1,800
2039	2-798-02	PTFEチューブ10M巻0.5×1.5	2,000	2,100
2039	2-798-03	PTFEチューブ10M巻0.7×1.7	4,200	4,300
2039	2-798-04	PTFEチューブ10M巻0.8×1.4	3,600	3,700
2039	2-798-05	PTFEチューブ10M巻0.9×1.7	5,000	5,200
2039	2-798-06	PTFEチューブ10M巻1×2	1,700	1,800
2039	2-798-07	PTFEチューブ10M巻1×3	4,000	4,200
2039	2-798-08	PTFEチューブ10M巻1.5×2.5	4,100	4,300
2039	2-798-09	PTFEチューブ10M巻2×3	2,800	2,900
2039	2-798-10	PTFEチューブ10M巻2×4	5,900	6,100
2039	2-798-11	PTFEチューブ10M巻2.5×3.5	4,200	4,400
2039	2-798-12	PTFEチューブ10M巻3×4	3,500	3,700
2039	2-798-13	PTFEチューブ10M巻3×5	7,500	7,800
2039	2-798-14	PTFEチューブ10M巻4×5	4,500	4,700
2039	2-798-15	PTFEチューブ10M巻4×6	8,600	8,900
2039	2-798-16	PTFEチューブ10M巻5×6	6,000	6,200
2039	2-798-17	PTFEチューブ10M巻5×7	11,000	11,400
2039	2-798-18	PTFEチューブ10M巻6×7	6,300	6,600
2039	2-798-19	PTFEチューブ10M巻6×8	13,000	13,400
2039	2-798-20	PTFEチューブ10M巻7×8	7,400	7,700
2039	2-798-21	PTFEチューブ10M巻7×9	13,000	13,400
2039	2-798-22	PTFEチューブ10M巻8×9	8,500	8,800
2039	2-798-23	PTFEチューブ10M巻8×10	17,000	17,500
2039	2-798-24	PTFEチューブ10M巻9×10	10,000	10,300
2039	2-798-25	PTFEチューブ10M巻9×11	19,000	19,600
2039	2-798-26	PTFEチューブ10M巻9×12	26,000	26,800
2039	2-798-27	PTFEチューブ10M巻10×11	11,000	11,400
2039	2-798-28	PTFEチューブ10M巻10×12	20,000	20,600
2039	2-798-29	PTFEチューブ10M巻11×12	13,000	13,400
2039	2-798-30	PTFEチューブ10M巻11×13	26,000	26,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2039	2-798-31	PTFEチューブ10M巻12×13	14,000	14,500
2039	2-798-32	PTFEチューブ10M巻12×14	26,000	26,800
2039	2-798-33	PTFEチューブ10M巻12.5×14	24,600	25,400
2039	2-798-34	PTFEチューブ10M巻13×15	28,000	28,900
2039	2-798-35	PTFEチューブ10M巻13×16	54,000	55,600
2039	2-798-36	PTFEチューブ10M巻14×16	30,000	31,000
2039	2-798-37	PTFEチューブ10M巻15×17	40,000	41,200
2039	2-798-38	PTFEチューブ10M巻16×17.5	32,000	33,000
2039	2-798-39	PTFEチューブ10M巻16×18	34,000	35,000
2039	2-798-40	PTFEチューブ10M巻16×19	65,000	67,000
2039	2-798-41	PTFEチューブ10M巻19×21	45,000	46,400
2039	2-798-42	PTFEチューブ10M巻20×23	76,000	78,300
2039	3-428-01	PTFEチューブ 4×6 クリーンパック	1,800	1,950
2039	3-428-02	PTFEチューブ 6×8 クリーンパック	2,200	2,300
2039	3-428-03	PTFEチューブ 8×10 クリーンパック	2,700	2,900
2039	3-428-04	PTFEチューブ10×12 クリーンパック	3,100	3,250
2039	3-415-01	PTFE1.59×3.17 クリーンパック	1,400	1,550
2039	3-415-02	PTFE3.17×6.35 クリーンパック	2,500	2,900
2039	3-415-03	PTFE4.35×6.35 クリーンパック	2,200	2,500
2039	3-415-04	PTFE6.35×9.52 クリーンパック	3,600	3,950
2039	7-305-04	PTFEチューブ 1/16×1/8	600	720
2039	7-305-01	PTFEチューブ 1/8×1/4	1,700	2,100
2039	7-305-02	PTFEチューブ 1/4×3/8	2,800	3,100
2039	7-305-03	PTFEチューブ 3/8×1/2	4,200	5,000
2039	7-305-05	PTFEチューブ 11/64×1/4	1,400	1,700
2039	7-305-06	PTFEチューブ 27/64×1/2	2,700	3,000
2039	7-305-07	PTFEチューブ 19/64×3/8	2,400	2,600
2039	2-799-04	PTFEチューブ10M 1/16×1/8	4,600	4,800
2039	2-799-01	PTFEチューブ10M 1/8×1/4	15,000	15,500
2039	2-799-02	PTFEチューブ10M 1/4×3/8	25,000	25,800
2039	2-799-03	PTFEチューブ10M 3/8×1/2	38,000	39,200
2039	2-799-05	PTFEチューブ10M11/64×1/4	13,000	13,400
2039	2-799-06	PTFEチューブ10M27/64×1/2	24,000	24,700
2039	2-799-07	PTFEチューブ10M19/64×3/8	21,000	21,700
2040	2-372-01	PFA-ASチューブ4×6 10M巻	16,500	17,000
2040	2-372-02	PFA-ASチューブ6×8 10M巻	23,000	23,700
2040	2-372-03	PFA-ASチューブ8×10 10M巻	29,500	30,400
2040	2-372-04	PFA-ASチューブ10×12 10M巻	36,000	37,100
2040	2-372-05	PFA-ASチューブ16×19 10M巻	86,000	88,600
2040	2-372-06	PFA-ASチューブ22×25 10M巻	115,000	119,000
2040	2-375-01	PFA-AS3×96×6.35 10M巻	21,000	21,700
2040	2-375-02	PFA-AS4×35×6.35 10M巻	18,000	18,600
2040	2-375-03	PFA-AS6×35×9.52 10M巻	41,000	42,300
2040	2-375-04	PFA-AS7×52×9.52 10M巻	28,000	28,900
2040	2-375-05	PFA-AS9×52×12.7 10M巻	58,000	59,800
2040	2-375-06	PFA-AS15×88×19.510M巻	91,000	93,800
2040	2-375-07	PFA-AS22×22×25.410M巻	123,000	127,000
2040	1-9802-01	PFAチューブ CFT10-20	5,500	5,800
2040	1-9802-02	PFAチューブ CFT10-30	6,300	6,600
2040	1-9802-03	PFAチューブ CFT10-40	7,900	8,300
2040	1-9802-04	PFAチューブ CFT10-50	8,800	9,200
2040	1-9802-05	PFAチューブ CFT10-60	12,100	12,700
2040	1-9802-06	PFAチューブ CFT10-70	13,500	14,200
2040	1-9802-07	PFAチューブ CFT10-80	14,500	15,200
2040	1-9802-08	PFAチューブ CFT10-100	16,800	17,600
2040	1-9802-11	PFAチューブ CFT05-20	2,000	2,100
2040	1-9802-12	PFAチューブ CFT05-10	2,600	2,700
2040	1-9802-13	PFAチューブ CFT05-30	2,900	3,100
2040	1-9802-14	PFAチューブ CFT05-40	3,800	4,000
2040	1-9802-15	PFAチューブ CFT05-50	5,500	5,800
2040	1-9802-16	PFAチューブ CFT05-60	5,900	6,200
2040	1-9802-17	PFAチューブ CFT05-70	7,000	7,400
2040	1-9802-18	PFAチューブ CFT05-80	7,400	7,800
2040	1-9802-19	PFAチューブ CFT05-90	7,800	8,200
2040	1-9802-20	PFAチューブ CFT05-100	8,500	8,900
2041	7-304-11	ナフロンBTチューブ1/8B	1,200	1,300
2041	7-304-12	ナフロンBTチューブ1/4B	4,100	4,500
2041	7-304-13	ナフロンBTチューブ3/8B	5,600	6,100
2041	7-304-14	ナフロンBTチューブ1/2B	8,000	8,700
2041	7-304-01	ナフロンBTチューブ 1/8B 10m	10,000	10,300
2041	7-304-02	ナフロンBTチューブ 1/4B 10m	35,000	36,000
2041	7-304-03	ナフロンBTチューブ 3/8B 10m	48,000	49,500
2041	7-304-04	ナフロンBTチューブ 1/2B 10m	69,000	71,000
2041	7-304-15	ナフロンBTチューブ4A	1,500	1,600
2041	7-304-16	ナフロンBTチューブ6A	3,600	3,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2041	7-304-17	ナフロンBTチューブ8A	4,800	5,200
2041	7-304-18	ナフロンBTチューブ10A	5,800	6,300
2041	7-304-19	ナフロンBTチューブ12A	7,200	7,800
2041	7-304-05	ナフロンBTチューブ 4A 10m	13,000	13,400
2041	7-304-06	ナフロンBTチューブ 6A 10m	31,000	32,000
2041	7-304-07	ナフロンBTチューブ 8A 10m	41,000	42,300
2041	7-304-08	ナフロンBTチューブ 10A 10m	49,000	50,500
2041	7-304-09	ナフロンBTチューブ 12A 10m	64,000	66,000
2041	1-2715-02	ナフロンPFAチューブ 2×3	400	440
2041	1-2715-03	ナフロンPFAチューブ 2×4	700	760
2041	1-2715-04	ナフロンPFAチューブ 3×4	400	440
2041	1-2715-05	ナフロンPFAチューブ 3×5	900	1,000
2041	1-2715-06	ナフロンPFAチューブ 4×5	500	540
2041	1-2715-07	ナフロンPFAチューブ 4×6	1,000	1,100
2041	1-2715-08	ナフロンPFAチューブ 5×6	600	650
2041	1-2715-09	ナフロンPFAチューブ 5×7	1,300	1,400
2041	1-2715-10	ナフロンPFAチューブ 6×8	1,500	1,600
2041	1-2715-11	ナフロンPFAチューブ 7×8	900	980
2041	1-2715-12	ナフロンPFAチューブ 8×10	1,700	1,900
2041	1-2715-13	ナフロンPFAチューブ 9×10	1,000	1,100
2041	1-2715-14	ナフロンPFAチューブ 10×12	2,100	2,300
2041	1-2715-15	ナフロンPFAチューブ 11×12	1,300	1,400
2041	1-2715-16	ナフロンPFAチューブ 11×13	2,500	2,700
2041	1-2715-17	ナフロンPFAチューブ 12×14	2,700	2,900
2041	1-2715-22	ナフロンPFAチューブ 13×16	4,400	4,800
2041	1-2715-23	ナフロンPFAチューブ 14×16	3,100	3,400
2041	1-2715-24	ナフロンPFAチューブ 15×17	3,800	4,100
2041	1-2715-25	ナフロンPFAチューブ 15×18	5,400	5,900
2041	1-2715-26	ナフロンPFAチューブ 16×18	3,700	4,000
2041	1-2715-18	ナフロンPFAチューブ 16×19	5,500	6,000
2041	1-2715-27	ナフロンPFAチューブ 17×19	4,200	4,600
2041	1-2715-29	ナフロンPFAチューブ 20×22	4,400	4,800
2041	1-2715-19	ナフロンPFAチューブ 22×25	7,200	7,800
2041	2-384-02	ナフロンPFAチューブ10M巻2×3	3,200	3,300
2041	2-384-03	ナフロンPFAチューブ10M巻2×4	5,900	6,100
2041	2-384-04	ナフロンPFAチューブ10M巻3×4	3,300	3,400
2041	2-384-05	ナフロンPFAチューブ10M巻3×5	8,000	8,200
2041	2-384-06	ナフロンPFAチューブ10M巻4×5	4,300	4,400
2041	2-384-07	ナフロンPFAチューブ10M巻4×6	8,500	8,700
2041	2-384-08	ナフロンPFAチューブ10M巻5×6	5,300	5,500
2041	2-384-09	ナフロンPFAチューブ10M巻5×7	11,000	11,400
2041	2-384-10	ナフロンPFAチューブ10M巻6×8	13,000	13,400
2041	2-384-11	ナフロンPFAチューブ10M巻7×8	7,500	7,700
2041	2-384-12	ナフロンPFAチューブ10M巻8×10	16,000	16,500
2041	2-384-13	ナフロンPFAチューブ10M巻9×10	8,600	8,900
2041	2-384-14	ナフロンPFAチューブ10M巻10×12	19,000	19,600
2041	2-384-15	ナフロンPFAチューブ10M巻11×12	11,000	11,400
2041	2-384-16	ナフロンPFAチューブ10M巻11×13	22,000	22,700
2041	2-384-17	ナフロンPFAチューブ10M巻12×14	24,000	24,700
2041	2-384-20	ナフロンPFAチューブ10M巻12×15	39,000	40,200
2041	2-384-21	ナフロンPFAチューブ10M巻13×15	25,500	26,300
2041	2-384-22	ナフロンPFAチューブ10M巻13×16	40,000	41,200
2041	2-384-23	ナフロンPFAチューブ10M巻14×16	28,000	28,800
2041	2-384-24	ナフロンPFAチューブ10M巻15×17	34,000	35,000
2041	2-384-25	ナフロンPFAチューブ10M巻15×18	49,000	50,500
2041	2-384-26	ナフロンPFAチューブ10M巻16×18	33,000	34,000
2041	2-384-18	ナフロンPFAチューブ10M巻16×19	49,000	50,500
2041	2-384-27	ナフロンPFAチューブ10M巻17×19	38,000	39,100
2041	2-384-28	ナフロンPFAチューブ10M巻18×21	64,000	65,900
2041	2-384-29	ナフロンPFAチューブ10M巻20×22	40,000	41,200
2041	2-384-19	ナフロンPFAチューブ10M巻22×25	65,000	67,000
2041	1-2714-01	ナフロンPFAチューブ1. 59×3. 17	1,000	1,100
2041	1-2714-02	ナフロンPFAチューブ3. 17×6. 35	2,900	3,200
2041	1-2714-03	ナフロンPFAチューブ3. 96×6. 35	2,100	2,300
2041	1-2714-04	ナフロンPFAチューブ4. 35×6. 35	2,000	2,200
2041	1-2714-05	ナフロンPFAチューブ6. 35×9. 52	4,200	4,600
2041	1-2714-06	ナフロンPFAチューブ7. 52×9. 52	2,400	2,600
2041	1-2714-07	ナフロンPFAチューブ9. 52×12. 7	4,300	4,700
2041	1-2714-08	ナフロンPFAチューブ10. 7×12. 7	3,600	3,900
2041	1-2714-09	ナフロンPFAチューブ15. 9×19. 1	7,900	8,600
2041	2-390-01	PFAチューブ10M 1. 59×3. 17	9,000	9,200
2041	2-390-02	PFAチューブ10M 3. 17×6. 35	26,000	26,800
2041	2-390-03	PFAチューブ10M 3. 96×6. 35	19,000	19,600
2041	2-390-04	PFAチューブ10M 4. 35×6. 35	18,000	18,500
2041	2-390-05	PFAチューブ10M 6. 35×9. 52	38,000	39,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2041	2-390-06	PFAチューブ10M 7. 52×9. 52	21,000	21,600
2041	2-390-07	PFAチューブ10M 9. 52×12. 7	39,000	40,000
2041	2-390-08	PFAチューブ10M 10. 7×12. 7	32,000	32,900
2041	2-390-09	PFAチューブ10M15. 88×19. 05	71,000	73,000
2041	2-795-01	PFAチューブ11M 4×6	8,500	8,800
2041	2-795-02	PFAチューブ11M 6×8	13,000	13,400
2041	2-795-03	PFAチューブ11M 8×10	16,000	16,500
2041	2-795-04	PFAチューブ11M 1. 59×3. 17	9,000	9,300
2041	2-795-05	PFAチューブ11M 3. 17×6. 35	26,000	26,800
2041	2-795-06	PFAチューブ11M 4. 35×6. 35	18,000	18,600
2041	3-427-01	PFAチューブ 4×6 クリーンパック	1,800	2,000
2041	3-427-02	PFAチューブ 6×8 クリーンパック	2,300	2,450
2041	3-427-03	PFAチューブ 8×10 クリーンパック	2,500	2,750
2041	3-427-04	PFAチューブ10×12 クリーンパック	2,900	3,100
2041	3-429-01	PFA1. 59×3. 17 クリーンパック	1,800	1,950
2041	3-429-02	PFA3. 17×6. 35 クリーンパック	3,700	3,950
2041	3-429-03	PFA4. 35×6. 35 クリーンパック	2,800	3,950
2041	3-429-04	PFA6. 35×9. 52 クリーンパック	5,000	5,400
2042	1-2716-01	PFA-HGチューブ2×3 10M巻	3,900	4,000
2042	1-2716-02	PFA-HGチューブ2×4 10M巻	6,100	6,300
2042	1-2716-03	PFA-HGチューブ3×4 10M巻	3,600	3,700
2042	1-2716-04	PFA-HGチューブ4×6 10M巻	9,700	10,000
2042	1-2716-05	PFA-HGチューブ5×6 10M巻	5,800	6,000
2042	1-2716-06	PFA-HGチューブ6×8 10M巻	15,000	15,500
2042	1-2716-07	PFA-HGチューブ8×10 10M巻	17,000	17,500
2042	1-2716-08	PFA-HGチューブ10×12 10M巻	21,000	21,700
2042	1-2716-09	PFA-HGチューブ12×14 10M巻	26,000	26,800
2042	1-2716-10	PFA-HGチューブ16×19 10M巻	50,000	51,500
2042	1-2716-11	PFA-HGチューブ22×25 10M巻	65,000	67,000
2042	1-2717-01	PFA-HG1. 59×3. 17 10M巻	3,800	4,000
2042	1-2717-02	PFA-HG2. 17×3. 17 10M巻	2,800	2,900
2042	1-2717-03	PFA-HG3. 96×6. 35 10M巻	13,000	13,400
2042	1-2717-04	PFA-HG4. 35×6. 35 10M巻	11,000	11,400
2042	1-2717-05	PFA-HG6. 35×9. 52 10M巻	25,000	25,800
2042	1-2717-06	PFA-HG7. 52×9. 52 10M巻	19,000	19,600
2042	1-2717-07	PFA-HG9. 52×12. 7 10M巻	34,000	35,000
2042	1-2717-08	PFAHG15. 88×19. 05 10M巻	54,000	55,600
2042	1-2717-09	PFAHG22. 22×25. 4 10M巻	68,500	70,600
2042	2-360-01	PFA-NEチューブ2×3 10M巻	5,200	5,400
2042	2-360-02	PFA-NEチューブ2×4 10M巻	13,000	13,400
2042	2-360-03	PFA-NEチューブ3×4 10M巻	7,300	7,600
2042	2-360-04	PFA-NEチューブ4×6 10M巻	16,000	16,500
2042	2-360-05	PFA-NEチューブ6×8 10M巻	22,000	22,700
2042	2-360-06	PFA-NEチューブ8×10 10M巻	28,000	28,900
2042	2-360-07	PFA-NEチューブ10×12 10M巻	35,000	36,100
2042	2-360-08	PFA-NEチューブ16×19 10M巻	82,000	84,500
2042	2-360-09	PFA-NEチューブ22×25 10M巻	110,000	114,000
2042	2-370-01	PFA-NE2・17×3. 17 10M巻	6,100	6,300
2042	2-370-02	PFA-NE4・35×6. 35 10M巻	17,000	17,500
2042	2-370-03	PFA-NE6・35×9. 52 10M巻	39,000	40,200
2042	2-370-04	PFA-NE7・52×9. 52 10M巻	27,000	27,900
2042	2-370-05	PFA-NE9・52×12. 7 10M巻	55,000	56,700
2042	2-370-06	PFA-NE15・88×19. 05 10M巻	87,000	89,600
2042	2-370-07	PFA-NE22・22×25. 4 10M巻	118,000	122,000
2046	2-377-01	コイルチューブCH-4-PFA	8,800	9,100
2046	2-377-02	コイルチューブCH-6-PFA	17,000	17,500
2046	2-377-03	コイルチューブCH-8-PFA	26,000	26,800
2046	2-377-04	コイルチューブCH-10-PFA	39,000	40,200
2046	2-377-05	コイルチューブCH-12-PFA	59,000	60,800
2046	2-377-06	コイルチューブCH-1/8-PFA	11,000	11,400
2046	2-377-07	コイルチューブCH-1/4-PFA	20,000	20,600
2046	2-377-08	コイルチューブCH-3/8-PFA	40,000	41,200
2046	2-377-09	コイルチューブCH-1/2-PFA	59,000	60,800
2046	2-378-01	コイルチューブCH-4-PTFE	8,800	9,100
2046	2-378-02	コイルチューブCH-6-PTFE	17,000	17,500
2046	2-378-03	コイルチューブCH-8-PTFE	25,500	26,300
2046	2-378-04	コイルチューブCH-10-PTFE	39,000	40,200
2046	2-378-05	コイルチューブCH-12-PTFE	59,000	60,800
2046	2-378-06	コイルチューブCH-1/8-PTFE	11,000	11,400
2046	2-378-07	コイルチューブCH-1/4-PTFE	20,000	20,600
2046	2-378-08	コイルチューブCH-3/8-PTFE	40,000	41,200
2046	2-378-09	コイルチューブCH-1/2-PTFE	59,000	60,800
2046	2-7775-01	FEP熱収縮チューブ FST-O40	14,700	15,400
2046	2-7775-02	FEP熱収縮チューブ FST-O50	15,800	16,600
2046	2-7775-03	FEP熱収縮チューブ FST-O60	16,300	17,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2046	2-7775-04	FEP熱収縮チューブ FST-070	17,400	19,200
2047	3-2455-01	フッ素樹脂熱収縮チューブ17P(PFA)	8,700	8,800
2047	3-2455-02	フッ素樹脂熱収縮チューブ20P(PFA)	9,600	9,700
2047	3-2455-03	フッ素樹脂熱収縮チューブ22P(PFA)	10,300	10,500
2047	3-2455-04	フッ素樹脂熱収縮チューブ25P(PFA)	11,200	11,400
2047	3-2455-05	フッ素樹脂熱収縮チューブ30P(PFA)	13,000	13,200
2047	3-2455-06	フッ素樹脂熱収縮チューブ35P(PFA)	14,500	14,700
2047	3-2455-07	フッ素樹脂熱収縮チューブ40P(PFA)	16,000	16,300
2047	3-2455-08	フッ素樹脂熱収縮チューブ50P(PFA)	19,300	19,700
2047	3-2455-09	フッ素樹脂熱収縮チューブ55P(PFA)	20,900	21,300
2047	3-2455-10	フッ素樹脂熱収縮チューブ60P(PFA)	24,900	25,400
2047	3-2455-11	フッ素樹脂熱収縮チューブ65P(PFA)	26,800	27,300
2047	3-2455-12	フッ素樹脂熱収縮チューブ70P(PFA)	28,600	29,000
2047	3-2455-13	フッ素樹脂熱収縮チューブ75P(PFA)	30,400	31,000
2047	3-2455-14	フッ素樹脂熱収縮チューブ80P(PFA)	32,200	32,800
2047	3-2455-15	フッ素樹脂熱収縮チューブ85P(PFA)	44,400	45,300
2047	3-2455-16	フッ素樹脂熱収縮チューブ95P(PFA)	49,200	50,000
2047	3-2455-17	フッ素熱収縮チューブ100P(PFA)	51,600	52,600
2047	3-2455-18	フッ素熱収縮チューブ105P(PFA)	54,000	55,000
2047	3-2455-19	フッ素熱収縮チューブ115P(PFA)	59,000	60,000
2047	3-2455-20	フッ素熱収縮チューブ125P(PFA)	63,800	65,000
2047	3-2455-21	フッ素熱収縮チューブ130P(PFA)	66,000	67,300
2047	3-2455-22	フッ素熱収縮チューブ140P(PFA)	71,000	72,400
2047	3-2455-23	フッ素熱収縮チューブ150P(PFA)	75,800	77,300
2048	1-2183-01	クリーンカッター	5,000	2,800
2075	7-286-01	テフロンYK接続2方コック 6mm	11,000	13,400
2075	7-286-02	テフロンYK接続2方コック 8mm	12,000	14,600
2075	7-286-03	テフロンYK接続2方コック 10mm	13,000	15,800
2075	7-286-04	テフロンYK接続2方コック 12mm	14,000	16,800
2075	7-286-05	テフロンYK接続3方コック 6mm	15,000	18,000
2075	7-286-06	テフロンYK接続3方コック 8mm	16,000	20,300
2075	7-286-07	テフロンYK接続3方コック 10mm	17,000	20,500
2075	7-286-08	テフロンYK接続3方コック 12mm	18,000	21,800
2083	1-497-02	ワンタッチ管継手 ユニオンティー6	310	230
2083	1-497-03	ワンタッチ管継手 ユニオンティー8	320	270
2083	1-497-04	ワンタッチ管継手 ユニオンティー10	420	300
2083	1-515-01	ワンタッチ管継手 ユニオンエルボ4	200	180
2083	1-515-03	ワンタッチ管継手 ユニオンエルボ8	260	200
2083	1-515-04	ワンタッチ管継手 ユニオンエルボ10	320	280
2083	1-516-01	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート4	200	180
2083	1-516-03	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート8	260	200
2083	1-516-04	ワンタッチ管継手 ユニオンストレート10	320	260
2084	3-9826-01	ノンスピルカップリングNS4D17002	2,730	3,070
2084	3-9826-02	ノンスピルカップリングNS4D17004	2,720	3,060
2084	3-9826-03	ノンスピルカップリングNS4D17006	2,730	3,070
2084	3-9826-04	ノンスピルカップリングNS4D22002	2,040	2,300
2084	3-9826-05	ノンスピルカップリングNS4D22004	2,040	2,270
2084	3-9826-06	ノンスピルカップリングNS4D22006	2,040	2,300
2084	3-9827-01	カップリング NS1D170212	3,280	3,690
2084	3-9827-02	カップリング NS1D19042812	3,280	3,670
2084	3-9827-03	カップリング NS1D10042812	3,280	3,690
2084	3-9827-04	カップリング NS1D220212	1,350	1,550
2084	3-9827-05	カップリング NS1D26042812	1,350	1,570
2084	3-9827-06	カップリング NS1D24042812	1,350	1,570
2084	3-9827-07	カップリング NS1D420212	2,270	2,550
2084	3-9825-01	超小型カップリング PLCD17004	1,300	1,440
2084	3-9825-02	超小型カップリング PLCD17005	1,300	1,440
2084	3-9825-03	超小型カップリング PLCD17006	1,300	1,440
2084	3-9825-04	超小型カップリング PLCD22004	1,000	1,100
2084	3-9825-05	超小型カップリング PLCD22005	1,000	1,080
2084	3-9825-06	超小型カップリング PLCD22006	1,000	1,080
2084	2-9641-01	超小型カップリングPMCD1701	1,570	1,750
2084	2-9641-02	超小型カップリングPMCD1702	1,380	1,530
2084	2-9641-03	超小型カップリングPMCD1703	1,460	1,620
2084	2-9641-04	超小型カップリングPMCD1704	1,380	1,530
2084	2-9642-01	超小型カップリングPMCD2201	1,410	1,580
2084	2-9642-02	超小型カップリングPMCD2202	1,250	1,360
2084	2-9642-03	超小型カップリングPMCD2203	1,500	1,660
2084	2-9642-04	超小型カップリングPMCD2204	1,250	1,390
2085	2-7754-01	超小型カップリング NS2D1702	2,050	2,420
2085	2-7754-02	超小型カップリング NS2D1704	2,050	2,400
2085	2-7754-03	超小型カップリング NS2D2202	1,990	2,410
2085	2-7754-04	超小型カップリング NS2D2204	1,990	2,320
2089	3-2452-01	ETFEコーン 008CZ16 5個入	2,100	3,800
2089	3-2452-02	ETFEコーン 008CZ19 5個入	2,100	3,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2089	3-2452-03	ETFEコーン 008CZ30 5個入	2,100	3,800
2089	3-2452-04	ETFEコーン 008CZ32 5個入	2,100	3,800
2089	3-2452-05	PEEKナット 008NC16-KT5L	7,400	7,900
2089	3-2452-06	PEEKナット 008NC32-KT5L	7,400	7,900
2089	3-2452-07	PEEKナット 008NC16-KT6L	7,400	7,900
2089	3-2452-08	PEEKナット 008NC32-KT6L	7,400	7,900
2111	3-3111-01	金属プレートSUS-□50-0.5	1,000	2,300
2111	3-3111-02	金属プレートSUS-□50-1	1,600	3,400
2111	3-3111-03	金属プレートSUS-□100-0.5	4,400	4,900
2111	3-3111-04	金属プレートSUS-□100-1	7,200	7,600
2111	3-3113-01	金属プレートCU-□50-0.5	2,000	3,000
2123	1-7846-01	ステンレスチューブ316 2	6,600	7,300
2123	1-7846-02	ステンレスチューブ316 3	7,000	7,700
2123	1-7846-03	ステンレスチューブ316 4	7,000	7,700
2123	1-7846-04	ステンレスチューブ316 1/16a	7,700	8,500
2123	1-7846-05	ステンレスチューブ316 1/16b	7,300	8,100
2123	1-7846-06	ステンレスチューブ316 1/8a	8,800	9,700
2123	1-1689-01	コイルチューブ 1/16×0.1×10	16,000	17,000
2123	1-1689-02	コイルチューブ 1/16×0.25×10	16,000	17,000
2123	1-1689-03	コイルチューブ 1/16×0.5×10	16,000	17,000
2153	7-359-01	ナフロンシート 1×300×300	2,200	2,300
2153	7-359-02	ナフロンシート 1×500×500	5,500	5,800
2153	7-359-03	ナフロンシート 1×1000×1000	20,000	21,000
2153	7-360-01	ナフロンシート 2×300×300	4,400	4,700
2153	7-360-02	ナフロンシート 2×500×500	11,000	11,600
2153	7-360-03	ナフロンシート 2×1000×1000	42,000	44,100
2153	7-361-01	ナフロンシート 3×300×300	6,800	7,200
2153	7-361-02	ナフロンシート 3×500×500	18,000	18,900
2153	7-361-03	ナフロンシート 3×1000×1000	62,000	65,100
2153	7-362-01	ナフロンシート 4×300×300	8,000	8,400
2153	7-362-02	ナフロンシート 4×500×500	23,000	24,200
2153	7-362-03	ナフロンシート 4×1000×1000	83,000	87,200
2153	7-363-01	ナフロンシート 5×300×300	12,000	12,600
2153	7-363-02	ナフロンシート 5×500×500	30,000	31,500
2153	7-363-03	ナフロンシート 5×1000×1000	99,000	104,000
2153	7-364-01	ナフロンシート 10×300×300	22,000	23,100
2153	7-364-02	ナフロンシート 10×500×500	55,000	57,800
2153	7-364-03	ナフロンシート 10×1000×1000	218,000	229,000
2153	7-358-07	ナフロンテープ 0.05×300×1	600	660
2153	7-358-08	ナフロンテープ 0.08×300×1	800	880
2153	7-358-02	ナフロンテープ 0.1×300×1	900	990
2153	7-358-09	ナフロンテープ 0.13×300×1	1,100	1,200
2153	7-358-10	ナフロンテープ 0.15×300×1	1,500	1,700
2153	7-358-11	ナフロンテープ 0.18×300×1	1,600	1,800
2153	7-358-03	ナフロンテープ 0.2×300×1	1,700	1,900
2153	7-358-04	ナフロンテープ 0.3×300×1	2,700	3,000
2153	7-358-12	ナフロンテープ 0.4×300×1	3,400	3,800
2153	7-358-05	ナフロンテープ 0.5×300×1	4,500	5,000
2153	7-358-13	ナフロンテープ 0.8×300×1	7,000	7,700
2153	7-358-06	ナフロンテープ 1.0×300×1	9,000	9,900
2153	7-358-01	ナフロンテープ 0.05×300×10	4,300	4,600
2153	7-358-14	ナフロンテープ 0.08×300×10	7,000	7,400
2153	7-358-15	ナフロンテープ 0.1×300×10	7,200	7,600
2153	7-358-16	ナフロンテープ 0.13×300×10	9,400	9,900
2153	7-358-17	ナフロンテープ 0.15×300×10	13,000	13,700
2153	7-358-18	ナフロンテープ 0.18×300×10	14,000	14,700
2153	7-358-19	ナフロンテープ 0.2×300×10	15,000	15,800
2153	7-358-20	ナフロンテープ 0.3×300×10	24,000	25,200
2153	7-358-21	ナフロンテープ 0.4×300×10	30,000	31,500
2153	7-358-22	ナフロンテープ 0.5×300×10	40,000	42,000
2153	7-358-23	ナフロンテープ 0.8×300×10	61,000	64,100
2153	7-358-24	ナフロンテープ 1.0×300×10	80,000	84,000
2177	7-343-01	SPパッキン 2.4mm×15m	6,000	6,200
2177	7-343-02	SPパッキン 4.0mm×9m	9,800	10,100
2177	7-343-03	SPパッキン 5.6mm×5m	9,200	9,500
2178	3-2361-01	ゴアハイパーシートガasketHS-1	12,000	12,600
2178	3-2361-02	ゴアハイパーシートガasketHS-1.5	14,500	15,200
2178	3-2361-03	ゴアハイパーシートガasketHS-2	18,000	18,900
2178	3-2361-04	ゴアハイパーシートガasketHS-3	27,000	28,400
2178	3-2361-05	ゴアハイパーシートガasketHS-5	44,000	46,200
2187	1-440-01	シリコン Oリング2.8-1.9	200	150
2187	1-440-02	シリコン Oリング3.8-1.9	200	150
2187	1-440-03	シリコン Oリング4.8-1.9	210	150
2187	1-440-04	シリコン Oリング6.8-1.9	210	170
2187	1-440-06	シリコン Oリング7.8-1.9	240	170

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2187	1-440-08	シリコン オリング9. 8ー1. 9	250	170
2187	1-440-09	シリコン オリング10. 8ー2. 4	280	230
2187	1-440-10	シリコン オリング11. 8ー2. 4	280	230
2187	1-440-13	シリコン オリング15. 8ー2. 4	380	290
2187	1-440-14	シリコン オリング17. 8ー2. 4	380	290
2191	5-1010-01	シリコンオイル SRX310 1kg	10,200	11,800
2191	5-1010-02	シリコンオイル SRX310 18kg	176,000	203,000
2194	5-5657-01	不凍液 ナイブラインNFP	13,900	15,400
2194	5-5657-02	不凍液ナイブラインZ1	15,600	16,800
2197	6-042-01	モリコートHPグリース HP-300	20,900	23,000
2197	6-042-02	モリコートHPグリース HP-500	17,800	19,600
2197	6-373-03	グリース HVG 50g	2,500	2,900
2198	6-375-01	真空用グリース 50g	1,980	2,300
2199	2-9080-05	ネジゆるみ止め用接着剤248	3,000	3,100
2199	2-9080-06	ネジゆるみ止め用接着剤268	3,000	3,100
2204	8-169-02	ケミカルスプレー ニューTFEコート	3,600	3,800
2204	8-169-04	ケミカルスプレー RTVシリコーン	2,800	3,000
2206	2-3248-01	パーツクリーナー 931	500	550
2206	2-3248-02	パーツクリーナー Y001	470	520
2207	1-6422-01	液状ガスケット TB1209-100	3,150	3,800
2207	1-6422-02	液状ガスケット TB1211	2,000	2,300
2207	1-6422-03	液状ガスケット TB1212	2,000	2,300
2207	1-6422-04	液状ガスケット TB1215	2,210	3,100
2223	3-6608-01	PTFEテープ AFT813	1,050	980
2223	3-6608-02	PTFEテープ AFT819	1,500	1,300
2223	3-6608-03	PTFEテープ AFT825	1,900	1,700
2223	3-6609-01	PTFEテープ AFT1313	1,150	1,000
2223	3-6609-02	PTFEテープ AFT1319	1,750	1,450
2223	3-6609-03	PTFEテープ AFT1325	2,300	1,900
2223	3-6615-01	PTFEガラス粘着テープ AGC813	1,000	680
2223	3-6615-02	PTFEガラス粘着テープ AGC819	1,450	980
2223	3-6615-03	PTFEガラス粘着テープ AGC825	1,900	1,360
2223	3-6616-01	PTFEガラス粘着テープ AGC1313	1,050	680
2223	3-6616-02	PTFEガラス粘着テープ AGC1319	1,600	980
2223	3-6616-03	PTFEガラス粘着テープ AGC1325	2,100	1,360
2223	3-6617-01	PTFEガラス粘着テープ AGC1513	1,500	980
2223	3-6617-02	PTFEガラス粘着テープ AGC1519	2,250	1,400
2223	3-6617-03	PTFEガラス粘着テープ AGC1525	2,900	1,800
2224	7-332-01	ニトフロン973UL-0. 13厚X13	1,540	1,840
2224	7-332-02	ニトフロン973UL 0. 15厚×13	2,150	2,560
2224	7-332-03	ニトフロン973UL 0. 18厚X13	2,640	3,150
2224	7-333-01	ニトフロン973UL-0. 13厚X19	2,310	2,750
2224	7-333-02	ニトフロン973UL 0. 15厚X19	3,190	3,420
2224	7-333-03	ニトフロン973UL 0. 18厚X19	4,020	4,790
2224	7-334-01	ニトフロン973UL-0. 13厚X25	2,970	3,540
2224	7-334-02	ニトフロン973UL 0. 15厚X25	4,180	4,520
2224	7-334-03	ニトフロン973UL 0. 18厚X25	5,450	6,500
2231	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	14,400	15,000
2238	6-6394-01	マスキングテープN-300 9×30	880	940
2238	6-6394-02	マスキングテープN-300 12×30	1,170	1,240
2238	6-6394-03	マスキングテープN-300 15×30	1,520	1,620
2238	6-6394-04	マスキングテープN380R 50×100	2,780	3,120
2238	6-6394-05	マスキングテープN380R100×100	5,600	6,280
2238	6-6394-06	マスキングテープN380R200×100	11,300	12,700
2245	3-710-01	フィルム 500mm×500m×12μm	6,000	6,500
2245	3-710-02	フィルム 500mm×300m×15μm	3,900	4,200
2245	3-710-03	フィルム 500mm×300m×17μm	4,800	5,200
2245	3-710-04	フィルム 500mm×300m×20μm	5,700	6,200
2274	1-9733-01	コーパック ST1015	8,400	8,900
2274	1-9733-02	コーパック ST1525	15,000	15,800
2274	1-9733-03	コーパック ST2540	36,000	38,200
2274	1-9733-04	コーパック ST3045	48,800	51,400
2274	1-9733-05	コーパック ST3550	63,000	67,000
2274	1-9733-06	コーパック HG3045	31,900	34,100
2274	1-9733-07	コーパック HG3550	41,000	43,500
2274	1-9733-08	コーパック HG4055	47,000	51,000
2274	6-641-01	卓上バキューム用マジックカット N-1	17,300	18,400
2274	6-641-02	卓上バキューム用マジックカット N-2	19,700	20,700
2274	6-641-03	卓上バキューム用マジックカット N-3	18,500	19,400
2274	6-641-04	卓上バキューム用マジックカット N-4	19,500	20,500
2274	6-641-05	卓上バキューム用マジックカット N-5	25,100	26,200
2274	6-641-06	卓上バキューム用マジックカット N-6	26,600	28,100
2274	6-641-07	卓上バキューム用マジックカット N-7	29,300	31,000
2274	6-641-08	卓上バキューム用マジックカット N-8	16,200	17,300
2274	6-641-09	卓上バキューム用マジックカット N-9	19,800	21,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2274	6-641-10	卓上バキューム用マジックカット N-10	26,500	28,600
2274	6-641-11	卓上バキューム用マジックカット N-11	39,300	41,800
2274	6-641-12	卓上バキューム用マジックカット N-12	47,200	50,000
2291	3-6198-01	アラームタイマー B61700-3600	4,900	5,900
2295	8-5915-01-20	ストップウォッチPC396 校正証明書付	7,150	7,200
2314	3-798-06	ブライヤー 8701-400	11,500	11,850
2314	3-798-08	ブライヤー 8702-180TBK	7,000	7,250
2314	3-798-09	ブライヤー 8702-250TBK	7,400	7,650
2314	3-798-10	ブライヤー 8702-300TBK	9,600	9,900
2314	3-799-06	ブライヤーレンチ 8603-400	22,000	22,500
2314	3-799-07	ブライヤーレンチ 8605-180TBK	12,300	12,800
2314	3-799-08	ブライヤーレンチ 8605-250TBK	13,700	14,200
2314	3-799-09	ブライヤーレンチ 8643-250	12,500	13,200
2354	62-4863-59	HCD-101ディスク収納フォルダスリム	800	880
2371	1-8119-01	組立式暗室 ADR-F1	130,000	153,000
2371	1-8119-02	組立式暗室 ADR-F2	160,000	189,000
2371	1-8119-03	組立式暗室 ADR-F3	178,000	210,000
2371	1-8119-04	組立式暗室 ADR-D1	79,600	90,000
2388	1-8629-02	疲労軽減マット CKAM35GY	23,000	24,840
2408	1-4591-11	超音波洗浄機バスケットASU2/US1用	6,000	6,500
2408	1-4591-12	超音波洗浄機バスケットASU3/US2用	7,500	8,200
2408	1-4591-43	超音波洗浄機バスケット ASU-6用	8,200	9,000
2408	1-4591-14	超音波洗浄機バスケットASU10/US4	9,000	9,800
2408	1-4591-15	超音波洗浄機バスケットASU20/US5	9,800	10,500
2432	3-9896-01	マイクロファイバー用洗濯剤T30242	1,400	1,440
2433	3-9895-01	多目的クリーナー 4013	920	950
2434	3-9892-01	油污れ用洗浄剤 26066	860	890
2445	7-4030-01	フラスコブラシ 小	1,200	1,300
2445	7-4030-02	フラスコブラシ 中	1,250	1,350
2445	7-4030-03	フラスコブラシ 大	2,100	2,300
2459	4-061-01	フッ素樹脂ブラシ 小判型	48,000	68,000
2459	4-062-01	フッ素樹脂ブラシ ハンド型 大	20,000	23,000
2459	4-062-02	フッ素樹脂ブラシ ハンド型小	9,500	12,000
2459	7-4028-01	フッ素樹脂ブラシ A	11,000	13,900
2459	7-4028-02	フッ素樹脂ブラシ B	11,000	13,900
2460	1-3450-01	ステンレス丸型洗浄カゴ小φ150	2,100	2,400
2460	1-3450-02	ステンレス丸型洗浄カゴ中φ200	2,800	3,100
2460	1-3450-03	ステンレス丸型洗浄カゴ特大φ250	4,600	5,100
2460	1-3450-04	ステンレス丸型洗浄カゴ大φ300	8,100	8,800
2460	1-3450-05	ステンレス丸型洗浄カゴ特大φ400	10,400	11,000
2460	1-3451-01	ステンレス角型洗浄カゴ小150	1,950	2,150
2460	1-3451-02	ステンレス角型洗浄カゴ中200	2,700	2,900
2460	1-3451-03	ステンレス角型洗浄カゴ特大250	4,500	4,900
2460	1-3451-04	ステンレス角型洗浄カゴ大300	8,800	9,500
2460	1-3451-05	ステンレス角型洗浄カゴ特大400	11,100	12,000
2473	4-240-01	器具乾燥ラック MN-9045180	78,000	65,000
2477	2-722-01	メスシリンダーラック小・中サイズ用	19,800	21,500
2477	2-722-02	メスシリンダーラック中・大サイズ用	33,000	35,000
2482	2-7179-01	オートクレーブ(ラボ用) LSX-300	550,000	570,000
2482	2-7179-02	オートクレーブ(ラボ用) LSX-500	650,000	670,000
2482	2-7179-03	オートクレーブ(ラボ用) LSX-700	780,000	800,000
2483	1-9473-01	高圧蒸気滅菌器 LBS-325	560,000	577,000
2483	1-9473-02	高圧蒸気滅菌器 LBS-245	450,000	464,000
2487	1-4236-01	円形試験管立て RSS-140	7,000	7,600
2487	1-4236-02	円形試験管立て RSS-210	8,500	9,300
2489	7-5342-01	バイオロジカルインジケータ S3060	45,000	59,000
2494	1-6970-01	オートクレーブ袋H131820812百枚	9,600	12,000
2494	1-6970-03	オートクレーブ袋H131821015百枚	12,700	16,000
2494	1-6970-04	オートクレーブ袋H131851224百枚	13,200	16,000
2518	8-5256-01	折りたたみ式傘立て 61-382-1-1	7,100	8,300
2518	8-5256-02	折りたたみ式傘立て 61-382-1-2	11,000	12,400
2518	8-5256-03	折りたたみ式傘立て 61-382-1-3	14,500	16,300
2520	2-7848-01	ダストカートエコノミー DC-EC45	10,500	12,000
2520	2-7848-02	ダストカートエコノミー DC-EC70	12,000	13,500
2520	2-7848-03	ダストカートエコノミDC-EC45SUS	25,500	28,000
2520	2-7848-04	ダストカートエコノミDC-EC70SUS	34,900	38,000
2524	3-7675-01	ベイパートラップドラムカバーJ26754	98,800	115,000
2531	2-7849-01	ワンタッチバッグセッター OBS-EZ	3,500	3,700
2534	1-2374-01	ハイロンマット 412-0573	6,500	6,800
2536	4-552-01	ブラシマット HM1	2,500	1,900
2536	4-552-02	ブラシマット HM2	1,800	1,400
2545	8-1072-01	ネオクリンマスク 10入	2,100	2,160
2554	8-8711-11	N95マスク 9210 AURA	4,180	4,340
2555	8-5042-02	防じんマスク DR77R	1,880	2,540
2555	8-5042-03	防じんマスク DR77SR	2,600	3,080

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2555	1-8241-11	防じんマスク R1フィルタ	180	200
2555	1-8240-01	防じんマスク DR33L	2,000	2,070
2555	1-4552-02	防塵マスク フィルターL	580	600
2556	3-6047-01	防じんマスク DR77R2N(S)	2,000	2,060
2556	3-6047-02	防じんマスク DR77R2N(M)	2,000	2,060
2556	3-6047-03	防じんマスク DR77R2N(M/E)	2,000	2,060
2556	3-6047-04	防じんマスク DR77R2N(L)	2,000	2,060
2556	3-6047-11	防じんマスク フィルタ R2N	240	250
2556	1-8456-01	防塵マスク DR77R2 M/E	2,700	2,780
2556	1-8456-02	防塵マスク DR-77R2 L	2,700	2,780
2556	1-4553-03	防塵マスク フィルターR2	650	670
2557	1-4554-01	防塵マスク DR22P2W M/S	3,600	3,700
2557	1-4554-02	防塵マスク フィルタ2個1組 P2W	1,100	1,140
2557	1-8900-01	防塵マスク DR70SDC2 L	4,200	5,130
2557	1-8900-11	防塵マスク C2 フィルタ	520	540
2557	1-8242-21	防じんマスク DR80SL2W	4,800	4,950
2557	1-8242-11	防じんマスク L2Wフィルター 2個入	1,400	1,450
2557	2-5129-01	防じんマスク DR80SDC2	5,300	5,470
2557	1-8900-11	防塵マスク C2 フィルタ	520	540
2557	1-8898-01	防塵マスク DR28SL4N	4,400	4,530
2557	1-8898-21	防塵マスク L4N フィルタ	1,050	1,080
2557	1-8899-01	防塵マスク DR30SS4N	5,400	5,560
2557	1-8899-11	防塵マスク S4N フィルタ	2,950	3,030
2558	1-1808-01	防塵マスク DR185L2W	17,200	17,700
2558	1-8242-11	防じんマスク L2Wフィルター 2個入	1,400	1,450
2558	1-4555-01	防じんマスク DR165U2W	28,000	29,600
2558	1-4555-02	防じんマスク フィルタU2W 2個1組	1,000	1,030
2558	1-1807-01	防塵マスク DR185L4N-1	18,000	18,500
2559	2-2885-01	防じんマスク全面形 DR168T4(M)	30,500	31,400
2559	2-2885-02	防塵マスク半面形 DR88SFT4(M)	9,800	10,100
2563	1-8897-01	防毒マスク GM76-s M/E	2,200	2,260
2563	9-004-01	吸収缶 低濃度 有機ガス用	500	560
2563	8-5043-11	防毒マスクGM77(S)	1,900	2,640
2563	8-5043-12	防毒マスク GM77(M/E)	1,900	2,150
2563	8-5043-13	防毒マスクGM77(L)	1,900	2,640
2563	8-5043-21	直結式小型防毒マスク GM77S S	2,400	2,900
2563	8-5043-22	直結式小型防毒マスクGM77S(M/E)	2,400	2,480
2563	8-5043-23	直結式小型防毒マスク GM77S L	2,400	2,900
2563	8-5044-11	防毒マスクCA-705S/OV(吸収缶)	560	590
2563	8-5043-31	防毒マスク R10(フィットチェッカー)	880	910
2564	1-4557-02	防毒マスク GM78SM/E	2,400	2,480
2564	9-004-11	吸収缶 CA-710 有機ガス	500	590
2564	1-4557-11	防毒マスク キャップ50517	660	700
2564	9-004-01	吸収缶 低濃度 有機ガス用	500	560
2564	1-8457-01	防毒マスク GM28S	2,700	2,790
2564	9-004-01	吸収缶 低濃度 有機ガス用	500	560
2564	1-8457-11	吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン用	1,600	1,680
2564	8-5035-21	防毒マスク GM22	2,900	2,990
2564	9-004-11	吸収缶 CA-710 有機ガス	500	590
2564	1-4557-01	防毒マスク GM-70J	3,600	3,700
2564	8-5044-11	防毒マスクCA-705S/OV(吸収缶)	560	590
2564	1-4556-01	防毒マスク GM81S M	5,050	5,210
2564	1-4556-02	吸収缶 CA-304L3/OV 2個入	3,000	4,000
2564	1-4556-13	吸収缶 CA-37L3/MX 2個入	3,570	4,300
2564	8-3016-11	防毒マスク GM70D	6,600	6,780
2564	9-004-01	吸収缶 低濃度 有機ガス用	500	560
2565	2-7536-11	防毒マスク GM82SF	6,700	6,900
2565	2-7536-11	吸収缶(有機ガス用) CA-602/OV	1,750	1,840
2565	1-1809-01	防毒マスク GM185-1	15,900	16,400
2565	1-1809-11	吸収缶 CA-304L3/OV	1,700	2,260
2565	1-1809-12	吸収缶 CA-37L3/MX	2,000	2,390
2565	3-6043-01	防毒マスク GM166	26,800	27,600
2565	1-4558-01	防毒マスク GM165-2	28,000	29,800
2565	9-004-01	吸収缶 低濃度 有機ガス用	500	560
2565	1-8554-11	直結式防毒マスクGM164	23,700	28,600
2565	1-8554-21	直結式防毒マスク携帯袋#01371	2,550	2,620
2565	9-004-12	吸収缶 中濃度 有機ガス用	2,250	2,360
2566	8-5034-11	隔離式防毒マスクGM161-2	26,400	30,600
2566	8-5034-02	隔離式防毒マスク GM91	17,600	18,100
2566	8-5034-12	隔離式防毒マスク 連結管接続具UP	1,200	1,240
2566	9-004-03	吸収缶 高濃度 有機ガス用	4,200	4,500
2566	8-5034-15	隔離式防毒マスク用携行袋No. 01374	3,600	3,710
2566	9-004-01	吸収缶 低濃度 有機ガス用	500	560
2566	9-004-11	吸収缶 CA-710 有機ガス	500	590
2566	9-004-12	吸収缶 中濃度 有機ガス用	2,250	2,360

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2566	9-004-03	吸収缶 高濃度 有機ガス用	4,200	4,500
2566	9-005-12	吸収缶 中濃度 HG・AG・SO・HS用	2,250	2,360
2566	9-005-03	吸収缶 高濃度 ハロゲン用	4,200	4,500
2566	9-007-01	吸収缶低濃度CA-104NⅡ HG/AG	500	510
2566	9-007-31	吸収缶 CA-710/HG/AG2	500	530
2566	9-007-15	吸収缶 CA-310/HG/AG	500	530
2566	9-007-03	吸収缶 高濃度 酸性ガス用	4,200	4,500
2566	9-008-03	吸収缶 高濃度 亜硫酸ガス	7,600	8,130
2566	9-008-01	吸収缶CA-104NⅡ SO/HS	500	530
2566	9-008-11	吸収缶 CA-710 SO/HS	500	530
2566	9-009-03	吸収缶 高濃度 硫化水素用	4,900	5,250
2566	9-010-02	吸収缶 中濃度 青酸ガス用	3,200	3,370
2566	9-010-03	吸収缶 高濃度 青酸ガス用	6,200	6,630
2566	9-011-11	吸収缶 CA-710 アンモニア	700	740
2566	9-011-12	吸収缶 中濃度 アンモニア用	2,250	2,360
2566	9-011-03	吸収缶 高濃度 アンモニア用	4,250	4,550
2566	9-011-21	吸収缶CA-104NⅡ (AM2)	470	500
2566	9-012-03	吸収缶 高濃度 一酸化炭素用	6,800	7,280
2566	9-060-01	吸収缶 水銀用 CA-104NⅡ	950	1,000
2566	9-060-11	吸収缶 CA-710 水銀	1,050	1,100
2566	9-061-21	吸収缶 CA-104NⅡ/FA2	550	580
2566	9-061-31	吸収缶 CA-710/FA2	680	720
2566	9-062-01	吸収缶リン化水素用CA-104NⅡ/HP	680	710
2566	1-8953-11	吸収缶 CA-710/MA	720	760
2568	1-1811-01	電動ファン付呼吸用保護具 Sy11G2	65,200	67,300
2568	1-1810-01	電動ファン付呼吸用保護具 Sy11V3	67,000	69,100
2568	1-1812-01	電動ファン付呼吸用保護具 Sy185V3	92,000	94,800
2568	1-1811-11	交換用フィルタ G2用	790	820
2568	1-1810-11	交換用フィルタ V3用	1,900	1,960
2569	8-3021-01	送気マスク HM-12	190,000	195,700
2569	8-3022-04	送気マスク CS-1 面体	32,000	32,900
2569	8-3022-05	送気マスク用部品 腰バンド HM-120	12,500	12,900
2569	8-3022-03	送気マスク(部品)ホース	17,000	17,500
2571	3-4895-01	保護メガネ 1670001JP	1,875	1,950
2572	2-9537-01	保護メガネ1654201JP	2,150	2,250
2572	2-9537-02	保護メガネ 1654202A	2,150	2,250
2572	2-9537-03	保護メガネ 1654210A	2,150	2,250
2576	2-9909-11	保護めがねガードフレーム	1,200	1,300
2580	8-1069-01	保護メガネ SP-77N	1,300	1,350
2583	8-5021-01	ゴーグル型メガネSP-17F	1,850	2,180
2584	2-9911-11	安全ゴーグルスペアレンズ	950	1,040
2596	6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	10,930	11,100
2596	6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	4,040	4,100
2596	6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	34,700	35,400
2614	9-888-01	ラボランサニメント手袋スタンダーL11箱	7,300	7,700
2614	9-888-02	ラボランサニメント手袋スタンダーM11箱	7,300	7,700
2614	9-888-03	ラボランサニメント手袋スタンダーS11箱	7,300	7,700
2614	9-889-01	ラボランサニメント手袋エンボスL11箱	8,600	9,000
2614	9-889-02	ラボランサニメント手袋エンボスM11箱	8,600	9,000
2614	9-889-03	ラボランサニメント手袋エンボスS11箱	8,600	9,000
2614	6-895-01	サニメント手袋スタンダード L 100入	730	770
2614	6-895-02	サニメント手袋スタンダード M 100入	730	770
2614	6-895-03	サニメント手袋スタンダード S 100入	730	770
2614	6-896-01	サニメント手袋 エンボス L 100入	860	900
2614	6-896-02	サニメント手袋 エンボス M 100入	860	900
2614	6-896-03	サニメント手袋 エンボス S 100入	860	900
2615	1-4903-01	ラボランサニメント手袋 スタンダードS	4,500	4,900
2615	1-4903-02	ラボランサニメント手袋 スタンダードM	4,500	4,900
2615	1-4903-03	ラボランサニメント手袋 スタンダードL	4,500	4,900
2615	1-6163-01	サニメント手袋エコノミー スタンダードS	450	490
2615	1-6163-02	サニメント手袋エコノミー スタンダードM	450	490
2615	1-6163-03	サニメント手袋エコノミー スタンダードL	450	490
2615	6-898-01	サニメント手袋スタンダード滅菌済L20入	270	300
2615	6-898-02	サニメント手袋スタンダード滅菌済M20入	270	300
2615	6-899-01	サニメント手袋エンボス滅菌済 L 20入	310	320
2615	6-899-02	サニメント手袋エンボス滅菌済 M 20入	310	320
2615	6-894-01	サニメント手袋抗菌タイプ 抗菌エンボスL	1,150	1,200
2615	6-894-02	サニメント手袋抗菌タイプ 抗菌エンボスM	1,150	1,200
2615	7-418-01	サニメント手袋(ポリパック)L	6,650	6,950
2615	7-418-02	サニメント手袋(ポリパック)M	6,650	6,950
2615	7-419-01	サニメント手袋(ポリパック)エンボスL	8,000	8,450
2615	7-419-02	サニメント手袋(ポリパック)エンボスM	8,000	8,450
2616	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,550	2,650
2616	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,550	2,650
2616	8-1054-11	サニメントロング手袋エンボス無 L	2,100	2,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2616	8-1054-12	サニメントロング手袋エンボス無 M	2,100	2,200
2616	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,100	3,200
2616	6-897-01	ラボメント手袋 L 100枚入	730	770
2616	6-897-02	ラボメント手袋 M 100枚入	730	770
2618	6-9730-01	サニール手袋 エコロジー L	1,570	1,650
2618	6-9730-02	サニール手袋 エコロジー M	1,570	1,650
2618	6-9730-03	サニール手袋 エコロジー S	1,570	1,650
2618	6-9730-04	サニール手袋エコロジー ブルーL	1,570	1,650
2618	6-9730-05	サニール手袋エコロジー ブルーM	1,570	1,650
2618	6-9730-06	サニール手袋エコロジー ブルーS	1,570	1,650
2626	3-6188-01	ブチル手袋 35G-S	5,830	6,200
2626	3-6188-02	ブチル手袋 35G-M	5,830	6,200
2626	3-6188-03	ブチル手袋 35G-L	5,830	6,200
2654	1-2664-03	天然ゴム手袋 実用手袋25	2,150	3,000
2654	1-2664-02	天然ゴム手袋 実用手袋38	2,480	3,600
2654	1-2664-01	天然ゴム手袋 実用手袋65	6,280	7,500
2673	8-2193-01	抗ウィルス白衣 男性用 Mサイズ	5,100	6,850
2673	8-2193-02	抗ウィルス白衣 男性用 Lサイズ	5,100	6,850
2673	8-2193-03	抗ウィルス白衣 男性用 LLサイズ	5,100	6,850
2673	8-2193-04	抗ウィルス白衣 女性用 Sサイズ	5,100	6,850
2673	8-2193-05	抗ウィルス白衣 女性用 Mサイズ	5,100	6,850
2673	8-2193-06	抗ウィルス白衣 女性用 Lサイズ	5,100	6,850
2679	8-5377-11	タイベックPEコート続服5428B M	3,700	4,200
2679	8-5377-12	タイベックPEコート続服5428B L	3,700	4,200
2679	8-5377-13	タイベックPEコート続服5428B LL	3,700	4,200
2681	9-048-04	耐酸衣 PS-420L	26,000	26,800
2681	9-048-05	耐酸衣 PS-420M	26,000	26,800
2681	9-048-06	耐酸衣 PS-420S	26,000	26,800
2697	8-1073-01	ディスボ腕カバー 50入	6,600	7,600
2701	8-1075-01	ディスボシューズカバー 50入	6,650	7,700
2702	8-1076-01	ディスボ長靴カバー 50入	8,600	8,850
2715	2-087-01	汗取りパッド弱粘着タイプ	3,600	4,000
2715	2-9052-01	作業帽2075 ネイビー	3,000	3,500
2715	2-9052-02	作業帽2075 ブラック	3,000	3,500
2720	6-9275-01	安全ゴム長靴 24cm 黄色	16,600	18,300
2720	6-9275-02	安全ゴム長靴 24.5cm 黄色	16,600	18,300
2720	6-9275-03	安全ゴム長靴 25cm 黄色	16,600	18,300
2720	6-9275-04	安全ゴム長靴 25.5cm 黄色	16,600	18,300
2720	6-9275-05	安全ゴム長靴 26cm 黄色	16,600	18,300
2720	6-9275-06	安全ゴム長靴 27cm 黄色	16,600	18,300
2727	3-9381-01	クロックス靴 10001-100 W22	3,300	3,800
2727	3-9381-02	クロックス靴 10001-100 W23	3,300	3,800
2727	3-9381-03	クロックス靴 10001-100 W24	3,300	3,800
2727	3-9381-04	クロックス靴 10001-100 W25	3,300	3,800
2727	3-9381-05	クロックス靴 10001-100 W26	3,300	3,800
2727	3-9381-06	クロックス靴 10001-100 W27	3,300	3,800
2727	3-9381-07	クロックス靴 10001-100 W28	3,300	3,800
2727	3-9381-08	クロックス靴 10001-100 W29	3,300	3,800
2727	3-9382-01	クロックス靴 10001-001 B22	3,300	3,800
2727	3-9382-02	クロックス靴 10001-001 B23	3,300	3,800
2727	3-9382-03	クロックス靴 10001-001 B24	3,300	3,800
2727	3-9382-04	クロックス靴 10001-001 B25	3,300	3,800
2727	3-9382-05	クロックス靴 10001-001 B26	3,300	3,800
2727	3-9382-06	クロックス靴 10001-001 B27	3,300	3,800
2727	3-9382-07	クロックス靴 10001-001 B28	3,300	3,800
2727	3-9382-08	クロックス靴 10001-001 B29	3,300	3,800
2727	3-9383-01	クロックス靴 10001-410 N22	3,300	3,800
2727	3-9383-02	クロックス靴 10001-410 N23	3,300	3,800
2727	3-9383-03	クロックス靴 10001-410 N24	3,300	3,800
2727	3-9383-04	クロックス靴 10001-410 N25	3,300	3,800
2727	3-9383-05	クロックス靴 10001-410 N26	3,300	3,800
2727	3-9383-06	クロックス靴 10001-410 N27	3,300	3,800
2727	3-9383-07	クロックス靴 10001-410 N28	3,300	3,800
2727	3-9383-08	クロックス靴 10001-410 N29	3,300	3,800
2733	6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	12,810	13,000
2733	6-724-02	ベンチコート 460×50m	22,700	23,000
2733	6-724-03	ベンチコート 920×50m	42,800	44,000
2739	3-6606-01	液体吸収ソックス GAS165	12,000	9,800
2739	3-6606-02	液体吸収ソックス OAS165	12,000	9,800
2739	3-6606-03	液体吸収ソックス CAS165	15,000	12,000
2740	3-6589-01	液体吸収マット GAM75	11,400	10,400
2740	3-6589-02	液体吸収マット OAM75	9,800	8,800
2740	3-6589-03	液体吸収マット CAM75	14,000	13,000
2740	1-8084-01	フォーインワンビッグマット MAT284A	17,000	18,700
2740	1-8084-02	フォーインワンビッグマット MAT484A	17,000	17,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2741	1-8085-01	ビッグスタットマット MAT414A	18,400	19,300
2741	1-8085-02	ビッグスタットマット MAT214A	31,400	32,900
2741	1-8085-03	ビッグスタットマット MAT215A	34,600	36,300
2741	1-8085-04	ビッグスタットマット MAT402A	51,900	54,500
2741	3-6607-01	ラミネート液体吸収マット GLAM75	18,000	12,400
2741	3-6607-02	ラミネート液体吸収マット OLAM75	12,800	10,800
2741	3-6607-03	ラミネート液体吸収マット CLAM75	18,000	15,000
2741	1-8086-01	ハズマットビッグマット MAT310A	18,900	19,800
2741	1-8086-02	ハズマットビッグマット MAT301A	32,600	34,200
2741	1-8086-03	ハズマットビッグマット MAT351A	17,900	19,800
2741	1-8086-04	ハズマットビッグマット MAT309A	53,600	56,300
2741	3-8564-01	ビッグRマット MAT154A10P	2,240	2,350
2742	1-8031-01	高性能油吸着材(ルックリン) A-50	21,900	23,000
2742	1-8031-02	高性能油吸着材(ルックリン) B-50	21,900	23,000
2742	3-5956-01	ビグ カプセル中和マットMAT304	26,000	27,300
2742	3-5956-02	ビグ カプセル中和マットMAT353	25,000	26,300
2742	1-8087-01	ビッグマット MAT203A	30,300	31,800
2742	1-8087-03	ビッグマット MAT412A	24,300	26,700
2742	1-8087-04	ビッグマット MAT230A	51,900	54,500
2743	3-6577-01	液体吸収ロール GAR75	12,000	9,800
2743	3-6577-02	液体吸収ロール OAR75	11,200	8,800
2743	3-6577-03	液体吸収ロール CAR75	19,800	16,000
2744	3-7678-01	ビッグポリモジュラスビルデッキPAK524	73,000	76,600
2744	3-7678-02	ビッグポリモジュラスビルデッキPAK529	102,500	108,000
2744	3-7678-03	ビッグポリモジュラスビルデッキPAK531	130,800	137,000
2744	3-7678-11	ビッグポリモジュラスビルデッキPAK538	99,800	105,000
2746	1-9270-01	スピルリスボンズバッグ KIT220	31,000	32,600
2746	1-9270-02	スピルリスボンズバッグ KIT320	49,600	52,000
2779	3-4656-01	土のう袋W-24	840	870
2780	2-9756-01	ブルーシート最軽量#BSC01MK	200	220
2780	2-9756-02	ブルーシート最軽量#BSC02MK	270	300
2780	2-9756-03	ブルーシート最軽量#BS-MK	830	900
2780	2-9756-04	ブルーシート最軽量#BS-14MK	1,760	1,940
2780	2-9755-01	ブルーシート厚手BLZ-01	280	310
2780	2-9755-02	ブルーシート厚手BLZ-02	410	450
2780	2-9755-03	ブルーシート厚手BLZ-11	1,440	1,560
2780	2-9755-04	ブルーシート厚手BLZ-14	2,880	3,120
2780	2-9754-01	ブルーシート#3000BLS-01	490	530
2780	2-9754-02	ブルーシート#3000BLS-02	770	810
2780	2-9754-03	ブルーシート#3000BLS-11	2,460	2,650
2780	2-9754-04	ブルーシート#3000BLS-14	4,790	5,180
2794	8-4025-01	スタンド S-7000	13,000	15,000
2794	8-4025-02	スタンド S-7100	13,000	15,000
2802	7-3613-01	サージカルテーパーカッターASHLCT	380	180
2802	7-3613-51	サージカルテーパーカッターASHLCT10	3,400	1,600
2812	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,500	9,800
2812	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,500	9,800
2832	7-3646-01	木製ベビーチェアレモンイエロー	18,000	19,800
2832	7-3646-02	木製ベビーチェアピンク	18,000	19,800
2832	7-3646-03	木製ベビーチェアナチュラル	18,000	19,800
2833	7-3360-01	キッズガーデンKID-1150-BL	25,600	26,900
2833	7-3360-02	キッズガーデンKID-1150-YE	25,600	26,900
2833	7-3360-03	キッズガーデンKID-1150-OR	25,600	26,900
2833	7-3360-04	キッズガーデンKID-1150-GN	25,600	26,900
2833	7-3361-01	キッズガーデンKID-900-BL	21,500	22,500
2833	7-3361-02	キッズガーデンKID-900-YE	21,500	22,500
2833	7-3361-03	キッズガーデンKID-900-OR	21,500	22,500
2833	7-3361-04	キッズガーデンKID-900-GN	21,500	22,500
2833	7-3362-01	キッズガーデンKID-B925-BL	55,200	58,000
2833	7-3362-02	キッズガーデンKID-B925-YE	55,200	58,000
2833	7-3362-03	キッズガーデンKID-B925-OR	55,200	58,000
2833	7-3362-04	キッズガーデンKID-B925-GN	55,200	58,000
2833	7-3363-01	キッズガーデンKID-M90-BL	18,000	18,900
2833	7-3363-02	キッズガーデンKID-M90-YE	18,000	18,900
2833	7-3363-03	キッズガーデンKID-M90-OR	18,000	18,900
2833	7-3363-04	キッズガーデンKID-M90-GN	18,000	18,900
2833	7-3364-01	キッズガーデンKID-C1150-BL	36,000	37,700
2833	7-3364-02	キッズガーデンKID-C1150-YE	36,000	37,700
2833	7-3364-03	キッズガーデンKID-C1150-OR	36,000	37,700
2833	7-3364-04	キッズガーデンKID-C1150-GN	36,000	37,700
2833	7-3365-01	キッズガーデンKID-I250-BL	11,600	12,200
2833	7-3365-02	キッズガーデンKID-I250-YE	11,600	12,200
2833	7-3365-03	キッズガーデンKID-I250-OR	11,600	12,200
2833	7-3365-04	キッズガーデンKID-I250-GN	11,600	12,200
2833	7-3366-01	キッズガーデンKID-K10-BL	8,200	8,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2833	7-3366-02	キッズガーデンKID-K10-YE	8,200	8,600
2833	7-3366-03	キッズガーデンKID-K10-OR	8,200	8,600
2833	7-3366-04	キッズガーデンKID-K10-GN	8,200	8,600
2833	7-3367-01	キッズガーデンKID-K20-BL	8,700	9,100
2833	7-3367-02	キッズガーデンKID-K20-YE	8,700	9,100
2833	7-3367-03	キッズガーデンKID-K20-OR	8,700	9,100
2833	7-3367-04	キッズガーデンKID-K20-GN	8,700	9,100
2833	7-3368-01	キッズガーデンKID-K30-BL	8,200	8,600
2833	7-3368-02	キッズガーデンKID-K30-YE	8,200	8,600
2833	7-3368-03	キッズガーデンKID-K30-OR	8,200	8,600
2833	7-3368-04	キッズガーデンKID-K30-GN	8,200	8,600
2833	7-2931-01	ボールブルーB-3996	118,000	124,500
2838	8-7835-01	フィットネスマット H7477B 青	11,600	12,200
2838	8-7835-02	フィットネスマット H7477G 緑	11,600	12,200
2838	8-7835-03	フィットネスマット H7477Sシルバー	11,600	12,200
2838	8-7835-04	フィットネスマット H7477Vオレンジ	11,600	12,200
2838	8-7835-05	フィットネスマット H7477Y 黄	11,600	12,200
2839	8-4802-01	ピラティスボールH-9345B 青	870	800
2839	8-4802-02	ピラティスボールH-9345R 赤	870	800
2839	8-4802-03	ピラティスボールH-9345Y 黄	870	800
2839	0-7727-11	ボディーボール H7260	3,200	3,000
2839	0-7727-12	ボディーボール H7261	3,400	3,200
2839	0-7727-13	ボディーボール H7262	4,200	4,000
2839	0-7727-15	ボディーボール H7264	7,300	6,300
2839	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,200	3,000
2839	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,200	3,000
2839	7-1970-01	ダブルアクションポンプ B-6397	680	750
2868	3-7596-01	パーティクルカウンター 7301	690,000	730,000
2868	3-7596-02	パーティクルカウンター 7301AQM	910,000	950,000
2868	3-7596-03	パーティクルカウンター 7302AQM	1,230,000	1,300,000
2868	3-7594-01	パーティクルカウンター P311 3粒径	318,000	330,000
2868	3-7595-01	パーティクルカウンター 8303	385,000	430,000
2868	3-7595-02	パーティクルカウンター 8306	620,000	660,000
2868	3-7595-03	パーティクルカウンター 8506	570,000	630,000
2868	3-7595-04	パーティクルカウンター 8506-20	650,000	750,000
2893	7-030-15	アイソクリーン IC666	520	840
2929	3-6189-01	静電PU手袋 27G-S	3,410	2,900
2929	3-6189-02	静電PU手袋 27G-M	3,410	2,900
2929	3-6189-03	静電PU手袋 27G-L	3,410	2,900
2932	6-7570-01	クリーニングロープFZ716C LL	6,950	7,720
2932	6-7570-02	クリーニングロープFZ716C 10入 L	6,950	7,720
2932	6-7570-03	クリーニングロープFZ716C 10入 M	6,950	7,720
2932	6-7570-04	クリーニングロープFZ716C 10入 S	6,950	7,720
2938	9-888-01	ラボランサニメント手袋スタンダー-L11箱	7,300	7,700
2938	9-888-02	ラボランサニメント手袋スタンダー-M11箱	7,300	7,700
2938	9-888-03	ラボランサニメント手袋スタンダー-S11箱	7,300	7,700
2938	9-889-01	ラボランサニメント手袋エンボスL11箱	8,600	9,000
2938	9-889-02	ラボランサニメント手袋エンボスM11箱	8,600	9,000
2938	9-889-03	ラボランサニメント手袋エンボスS11箱	8,600	9,000
2938	7-418-01	サニメント手袋(ポリバック)L	6,650	6,950
2938	7-418-02	サニメント手袋(ポリバック)M	6,650	6,950
2938	7-419-01	サニメント手袋(ポリバック)エンボスL	8,000	8,450
2938	7-419-02	サニメント手袋(ポリバック)エンボスM	8,000	8,450
2938	1-4903-01	ラボランサニメント手袋 スタンダードS	4,500	4,900
2938	1-4903-02	ラボランサニメント手袋 スタンダードM	4,500	4,900
2938	1-4903-03	ラボランサニメント手袋 スタンダードL	4,500	4,900
2960	3-7073-01	サンプリングスワブ STX705PT	20,000	23,000
2960	3-7073-02	サンプリングスワブ STX764T	20,900	24,000
2961	2-883-01	スワブHJ-2326	2,900	3,800
2961	2-883-03	スワブHJ-2317	4,400	5,700
2961	2-883-04	スワブHJ-2435	5,300	6,900
2961	2-883-05	スワブHJ-3328	300	430
2961	2-883-06	スワブHJ-3329	300	430
2961	2-884-02	スワブHJ-2637	4,700	6,100
2976	9-5315-01	クリーンルーム用ゴミ袋 45L 10枚入	330	410
2980	7-114-01	ソールクリーン 600×900	13,500	14,600
2981	1-4873-01	導電疲労軽減マット ZC0023BL	11,400	14,000
2984	1-1257-01	クリーンルーム用ゼロテーパーCRCT-18	2,500	2,800
2987	9-5639-01	無塵紙 (OKクリーンRN) A3	16,000	18,000
2987	9-5639-02	無塵紙 (OKクリーンRN) A4	16,000	18,000
2987	9-5639-03	無塵紙 (OKクリーンRN) B4	12,400	14,000
2987	9-5639-04	無塵紙 (OKクリーンRN) B5	12,000	14,000
2987	9-5638-01	無塵紙 厚手(OKクリーンRN) A3	18,000	19,800
2987	9-5638-02	無塵紙 厚手(OKクリーンRN) A4	18,000	19,800
2987	9-5638-03	無塵紙 厚手(OKクリーンRN) B4	13,600	15,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2987	9-5638-04	無塵紙 厚手(OKクリーンRN) B5	13,600	15,000
2994	6-7572-01	クリーンクッション FD914C	2,570	2,900
3027	1-4873-21	導電クッションマットCD0023EB	25,400	26,200
3028	2-7756-01	オクトロンマット SA10GW60L90	16,500	24,500
3032	1-9210-02	帯電防止カーデン TB03-9018MJ	16,000	17,500
3033	7-131-01	セイデンF O. 3t×1370×30m	62,400	95,700
3033	1-9112-01	セイデンクリスタル 1830mm×50M	69,200	120,500
3033	1-9112-02	セイデンクリスタル 1370mm×30M	62,200	99,900
3033	1-9112-03	セイデンクリスタル 1830mm×30M	83,000	138,000
3033	1-9112-04	セイデンクリスタル 1370mm×20M	69,200	108,000
3033	1-9112-05	セイデンクリスタル UVイエロー	73,300	124,200
3033	1-9112-06	セイデンクリスタル ブラック	73,300	124,200
3033	1-9112-07	セイデンクリスタルライン透明	60,000	69,300
3033	1-9112-08	セイデンクリスタル梨地クリア	78,000	99,900
3034	9-5005-01	帯電防止・紫外線遮蔽フィルム透明	40,000	56,700
3034	9-5005-02	帯電防止・紫外線遮蔽フィルムオレンジ	40,000	56,700
3034	9-5005-03	帯電防止・紫外線遮蔽フィルムスモーク	40,000	56,700
3034	9-5005-04	帯電防止・紫外線遮蔽フィルムダークグレー	40,000	56,700
3035	2-2680-05	静電袋SCS2000防湿バッグ11x15	22,000	8,160
3074	7-593-12	マルチ真空ビンセット NOSASQ2	41,300	51,000
3074	7-594-39	真空ビンセット用チップT75010TOR	19,300	23,000
3074	7-594-22	チップT75028TOR	21,000	28,000
3074	7-594-13	マルチ真空ビンセットチップT75025Q	91,000	98,000
3091	2-7262-01	ステンレス分解バサミ 190mm	4,800	5,250
3092	6-6602-03	エアガン(クリーン洗浄済) コイルホース	7,600	8,600
3098	9-3042-11	フロー 134a JBA-S481	2,000	2,200
3100	9-3041-11	急冷剤 134a QRA-S481	1,950	2,100
3128	3-986-02	端子ボックス TMC-3PG	740	840
3128	3-986-04	端子ボックス TMC-4PG	850	920
3128	3-986-06	端子ボックス TMC-6PG	940	1,090
3128	3-985-01	ターミナルボックス TMB-4P	710	840
3128	3-985-02	ターミナルボックス TMB-6P	870	1,050
3128	3-985-03	ターミナルボックス TMB-10P	1,500	1,550
3128	3-985-04	ターミナルボックス TMB-15PS	2,200	2,640
3128	3-985-05	ターミナルボックス TMB-20P	2,600	3,570
3128	3-985-06	ターミナルボックス TMB-20PL	2,600	3,250
3154	62-8341-67	SN1-1-P SN型電池ホルダー	5,900	7,040
3154	62-8341-68	SN1-2-P SN型電池ホルダー	3,850	4,260
3154	62-8341-69	SN1-4-P SN型電池ホルダー	4,600	5,050
3154	62-8341-70	SN1-6-P SN型電池ホルダー	5,750	6,780
3154	62-8341-71	SN2-2-P SN型電池ホルダー	7,900	9,480
3154	62-8341-72	SN2-4-P SN型電池ホルダー	10,400	13,000
3154	62-8341-73	SN3-1-P SN型電池ホルダー	4,300	4,730
3154	62-8341-74	SN3-2-P SN型電池ホルダー	4,500	5,400
3154	62-8341-75	SN3-2A-P SN型電池ホルダー	5,200	6,190
3154	62-8341-76	SN3-3-P SN型電池ホルダー	5,800	6,870
3154	62-8341-77	SN3-4-P SN型電池ホルダー	6,200	7,350
3154	62-8341-78	SN3-4A-P SN型電池ホルダー	6,800	8,460
3154	62-8341-79	SN3-6A-P SN型電池ホルダー	6,950	7,860
3154	62-8341-80	SN3-6B-P SN型電池ホルダー	8,200	10,400
3154	62-8341-81	SN3-8A-P SN型電池ホルダー	7,550	9,250
3154	62-8341-82	SN4-2-P SN型電池ホルダー	4,300	4,930
3154	62-8341-12	MP-36 MP型リード線付電池ホルダー	360	400
3154	62-8341-13	MP-41 MP型リード線付電池ホルダー	150	170
3154	62-8341-14	MP-43 MP型リード線付電池ホルダー	220	240
3154	62-8341-15	MP-44 MP型リード線付電池ホルダー	290	330
3154	62-8341-17	MP51N MP型リード線付電池ホルダー	160	170
3154	62-8341-18	MP-52 MP型リード線付電池ホルダー	200	240
3154	62-8341-88	SN3-1PC-P ピン付電池ホルダー	4,450	4,820
3154	62-8341-89	SN3-2PC-P ピン付電池ホルダー	4,800	5,680
3154	62-8341-90	SN3-3PC-P ピン付電池ホルダー	6,950	9,110
3154	62-8341-91	SN3-4PC-P ピン付電池ホルダー	7,400	9,360
3154	62-8341-92	SN4-2PC-P ピン付電池ホルダー	5,100	6,280
3154	62-8341-93	SN1-2S スナップ端子付電池ホルダー	240	280
3169	62-8327-45	MB4-3-5 MB型アルミケース	540	730
3169	62-8327-46	MB4-3-6 MB型アルミケース	550	740
3169	62-8327-47	MB5-4-7 MB型アルミケース	600	840
3169	62-8327-48	MB6-5-9 MB型アルミケース	700	950
3169	62-8327-49	MB7-5-10 MB型アルミケース	720	940
3169	62-8327-50	MB9-6-13 MB型アルミケース	940	1,330
3169	62-8327-51	MB11-7-15 MB型アルミケース	1,180	1,550
3169	62-8327-52	MB12-5-18 MB型アルミケース	1,250	1,470
3169	62-8327-53	MB12-8-18 MB型アルミケース	1,400	1,730
3169	62-8327-54	MB14-5-20 MB型アルミケース	1,450	1,770
3169	62-8327-55	MB14-8-20 MB型アルミケース	1,550	1,890

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3169	62-8327-56	MB16-6-25 MB型アルミケース	1,800	2,110
3169	62-8327-57	MB16-9-25 MB型アルミケース	1,980	2,300
3169	62-8327-58	MB19-9-30 MB型アルミケース	3,450	4,130
3169	62-8327-59	MB21-9-35 MB型アルミケース	3,450	3,850
3169	62-8327-60	MB23-10-40 MB型アルミケース	3,980	4,040
3169	62-8327-63	MB6-5-12 MB型アルミケース	780	1,080
3169	62-8327-64	MB8-6-15 MB型アルミケース	1,100	1,740
3169	62-8327-65	MB8-7-18 MB型アルミケース	1,250	1,750
3169	62-8327-66	MB10-7-20 MB型アルミケース	1,400	1,910
3169	62-8327-67	MB11-8-25 MB型アルミケース	1,750	2,360
3169	62-8327-68	MB5-5-16 MB型アルミケース	950	1,220
3169	62-8327-69	MB6-4-25 MB型アルミケース	1,100	1,420
3169	62-8327-70	MB8-6-33 MB型アルミケース	1,700	2,180
3169	62-8327-71	MB8-7-9 MB型アルミケース	980	1,190
3169	62-8327-72	MB10-9-12 MB型アルミケース	1,200	1,570
3169	62-8327-73	MB12-10-16 MB型アルミケース	1,700	2,380
3169	62-8327-74	MB15-12-20 MB型アルミケース	2,200	2,400
3169	62-8327-75	MB18-14-23 MB型アルミケース	2,850	3,310
3169	62-8327-76	MB21-16-26 MB型アルミケース	4,400	5,930
3169	62-8327-77	MB24-18-29 MB型アルミケース	5,800	9,110
3169	62-8327-78	MB8-6-8 MB型アルミケース	810	1,160
3169	62-8327-79	MB14-6-14 MB型アルミケース	1,300	1,840
3169	62-8327-80	MB20-8-20 MB型アルミケース	2,500	3,670
3169	62-8327-81	MB8-3-11 MB型アルミケース	750	920
3169	62-8327-82	MB11-3-14 MB型アルミケース	920	1,110
3169	62-8327-83	MB13-3-18 MB型アルミケース	1,150	1,340
3169	62-8327-84	MB15-3-21 MB型アルミケース	1,550	2,130
3169	62-8327-85	MB9-3-9 MB型アルミケース	730	860
3169	62-8327-86	MB12-3-12 MB型アルミケース	870	960
3169	62-8327-87	MB15-3-15 MB型アルミケース	1,250	1,550
3169	62-8330-26	YM-50 YM型薄型アルミケース	610	820
3169	62-8330-27	YM-65 YM型薄型アルミケース	660	920
3169	62-8330-28	YM-80 YM型薄型アルミケース	730	1,060
3169	62-8330-29	YM-90 YM型薄型アルミケース	760	1,090
3169	62-8330-30	YM-100 YM型薄型アルミケース	870	1,270
3169	62-8330-31	YM-115 YM型薄型アルミケース	890	1,250
3169	62-8330-32	YM-130 YM型薄型アルミケース	1,050	1,500
3169	62-8330-33	YM-150 YM型薄型アルミケース	1,350	1,990
3169	62-8330-34	YM-180 YM型薄型アルミケース	1,600	2,140
3169	62-8330-35	YM-200 YM型薄型アルミケース	1,800	2,380
3169	62-8330-36	YM-250 YM型薄型アルミケース	2,500	3,590
3169	62-8330-37	YM-300 YM型薄型アルミケース	2,850	3,700
3169	62-8330-38	YM-350 YM型薄型アルミケース	3,600	4,540
3169	62-8330-39	YM-400 YM型薄型アルミケース	4,150	5,120
3170	3-983-01	開閉式ブラボックスBCAP091207G	900	990
3170	3-983-02	開閉式ブラボックスBCAP091208G	950	1,010
3170	3-983-03	開閉式ブラボックスBCAP101507G	1,050	1,320
3170	3-983-04	開閉式ブラボックスBCAP101508G	1,200	1,420
3170	3-983-05	開閉式ブラボックスBCAP112107G	1,300	1,540
3170	3-983-06	開閉式ブラボックスBCAP112110G	1,400	1,630
3170	3-983-07	開閉式ブラボックスBCAP112607G	1,450	1,680
3170	3-983-08	開閉式ブラボックスBCAP112610G	1,550	1,780

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3170	3-983-09	開閉式ブラボックスBCAP131508G	1,300	1,600
3170	3-983-10	開閉式ブラボックスBCAP131808G	1,450	1,750
3170	3-983-11	開閉式ブラボックスBCAP131810G	1,500	1,780
3170	3-983-12	開閉式ブラボックスBCAP151509G	1,350	1,640
3170	3-983-13	開閉式ブラボックスBCAP151512G	1,600	1,790
3170	3-983-14	開閉式ブラボックスBCAP162110G	1,600	1,890
3170	3-983-15	開閉式ブラボックスBCAP162113G	1,750	2,010
3170	3-983-16	開閉式ブラボックスBCAP162610G	1,700	2,110
3170	3-983-17	開閉式ブラボックスBCAP162613G	1,950	2,350
3170	3-983-18	開閉式ブラボックスBCAP172211G	1,750	2,070
3170	3-983-19	開閉式ブラボックスBCAP172711G	1,950	2,350
3170	3-983-20	開閉式ブラボックスBCAP192810G	2,250	2,680
3170	3-983-21	開閉式ブラボックスBCAP192814G	2,500	3,120
3170	3-983-22	開閉式ブラボックスBCAP203013G	2,600	3,150
3170	3-983-23	開閉式ブラボックスBCAP203015G	2,800	3,370
3170	3-983-24	開閉式ブラボックスBCAP203018G	3,000	3,610
3170	3-983-25	開閉式ブラボックスBCAP212110G	2,000	2,170
3170	3-983-26	開閉式ブラボックスBCAP212113G	2,050	2,500
3170	3-983-27	開閉式ブラボックスBCAP253515G	3,500	4,110
3170	3-983-28	開閉式ブラボックスBCAP253518G	4,000	4,350
3170	3-983-29	開閉式ブラボックスBCAP282813G	3,550	4,080
3170	3-983-30	開閉式ブラボックスBCAP283813G	4,250	4,740
3170	3-983-31	開閉式ブラボックスBCAP303015G	4,000	4,670
3170	3-983-32	開閉式ブラボックスBCAP303018G	4,100	4,840
3170	3-983-33	開閉式ブラボックスBCAP304012G	4,400	5,090
3170	3-983-34	開閉式ブラボックスBCAP304015G	4,600	5,210
3170	3-983-35	開閉式ブラボックスBCAP304018G	4,900	5,670
3170	3-983-36	開閉式ブラボックスBCAP353515G	4,700	5,540
3170	3-983-37	開閉式ブラボックスBCAP353518G	4,900	5,800
3170	3-983-38	開閉式ブラボックスBCAP354512G	6,200	6,660
3170	3-983-39	開閉式ブラボックスBCAP354516G	6,800	7,390
3170	3-983-40	開閉式ブラボックスBCAP354520G	7,200	8,070
3170	3-983-41	開閉式ブラボックスBCAP405016G	7,450	8,170
3170	3-983-42	開閉式ブラボックスBCAP405020G	8,400	9,470
3170	3-983-43	開閉式ブラボックスBCAP406018G	10,700	11,000
3170	3-983-44	開閉式ブラボックスBCAP406023G	12,200	12,500
3170	3-983-46	開閉式ブラボックスBCAP506025G	19,850	20,400
3170	3-983-47	開閉式ブラボックスBCAP507018G	20,800	21,200
3170	3-983-50	開閉式ブラボックスBCAP608028G	32,500	33,200
3170	3-984-01	ツールケース MINI231905G	1,100	1,330
3170	3-984-02	ツールケース MINI272305G	1,250	1,470
3170	3-984-03	ツールケース MINI332806G	1,750	2,070
3170	3-984-04	ツールケース MINI352808G	2,200	2,910
3181	4-307-01	固定金具 JZB 3/8 HW SUS	600	720
3181	4-307-02	固定金具 JZB 3/8 HW SUS	1,200	1,440
3181	4-307-03	固定金具 JZB 3/8 SW	600	720
3181	4-307-04	固定金具 JZB 3/8 SW SUS	1,200	1,440
3181	4-307-05	固定金具 JMB 3/8 MB/NT	260	320
3190	3-989-09	プラスチックケース SW-N65G	180	200
3190	3-989-11	プラスチックケース SW-N85G	240	290
3190	3-989-16	プラスチックケース SW-N125G	380	410
3190	3-989-17	プラスチックケース SW-N130G	300	320

 **アズワン株式会社**

□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価 格 改 定 表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、**2019年4月1日**より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
37	0-1525-21	カテーテル収納庫 M1845-205D	98,000	103,500
37	0-1525-31	カテーテル収納庫 M1845-B1	17,000	18,000
39	0-4137-41	ナビシステムキャビネット RW5-10S	41,500	43,500
39	0-4137-42	ナビシステムキャビネット RW5-10H	40,500	42,500
39	0-4137-43	ナビシステムキャビネット RW5-10K	32,000	34,000
39	0-4137-44	ナビSキャビネット RW5-N310D	75,500	79,500
39	0-4137-45	ナビシステムキャビネットRW5-10SG	45,500	48,000
39	0-4137-46	ナビシステムキャビネットRW5-10KR	78,000	82,000
39	0-4137-47	ナビシステムキャビネット RW5-07H	34,500	36,500
39	0-4137-48	ナビシステムキャビネット RW5-07K	27,000	28,500
39	0-4137-49	ナビSキャビネット RW5-N10C39	92,500	97,000
39	0-4137-50	ナビSキャビネット RW5-N10C69	110,000	116,000
39	0-4582-34	ナビシステムキャビネットRW5-18KR	102,000	107,000
39	0-4137-51	ナビシステムキャビネット RW5-NB	8,300	8,800
39	0-4137-52	ナビシステムキャビネット RW5-TT	4,000	4,200
44	0-4582-34	ナビシステムキャビネットRW5-18KR	102,000	107,000
44	0-4137-51	ナビシステムキャビネット RW5-NB	8,300	8,800
47	0-5676-31	ユニットカルテ整理棚 RW4-KT48	125,000	132,000
47	0-5676-32	ユニットカルテ整理棚 RW4-KT69	142,000	150,000
47	0-5676-34	ユニットカルテ整理棚 RW4-NB	9,500	10,000
55	2-7538-01	書類収納ケース AP-F3	3,400	3,800
55	2-7538-02	書類収納ケース AP-F6	5,500	6,000
55	2-7538-03	書類収納ケース AP-F10	8,800	9,800
56	0-1801-11	ワゴンMLK541	70,400	73,100
56	0-1802-11	ワゴンMLK542	71,200	73,900
56	0-1803-11	ワゴンMLK841	85,000	88,200
56	0-1804-11	ワゴンMLK842	86,200	89,500
56	0-1764-11	スタイリングキャビネット SC-380	3,360	3,700
57	7-3088-01	カラーレターケースM5 ブラック	1,500	1,700
57	7-3088-02	カラーレターケースM5 ホワイト	1,500	1,700
57	7-3088-03	カラーレターケースF4 ブラック	1,500	1,800
57	7-3088-04	カラーレターケースF4 ホワイト	1,500	1,800
57	7-3088-05	カラーレターケースF4 オレンジ	1,600	1,800
57	7-3088-06	カラーレターケースF4 グリーン	1,600	1,800
57	7-3088-07	カラーレターケースF4 ブルー	1,600	1,800
57	7-3088-08	カラーレターケースF4 ピンク	1,600	1,800
59	1-8730-01	クーラーBOX モンタナ 13	2,100	2,300
59	1-8730-02	クーラーBOX モンタナ 25	3,200	3,500
59	1-8730-03	クーラーBOX モンタナ 35	4,500	4,900
59	1-4963-01	ソフラボクラー SCB-5	1,300	1,500
59	1-4963-02	ソフラボクラー SCB-15	2,000	2,200
59	1-4963-03	ソフラボクラー SCB-25	2,600	2,900
59	1-4963-04	ソフラボクラー SCB-35	3,200	3,500
59	4-5654-01	発泡クーラー #10(インナー付)	1,500	1,700
59	4-5654-02	発泡クーラー #15(インナー付)	2,300	2,600
59	4-5654-04	発泡クーラー No. 10 インナー無し	1,000	1,200
59	4-5654-05	発泡クーラー No. 15 インナー無し	1,500	1,700
59	4-5654-06	発泡クーラー No. 30 インナー無し	3,000	3,300
60	0-1763-01	収納BOX NC' BOX11	950	1,100
60	0-1763-02	収納BOX NC' BOX 22	1,950	2,200
60	0-1763-03	収納BOX NC' BOX 25	1,950	2,200
60	0-1763-04	収納BOX NC' BOX 45	2,500	2,800
62	7-3086-01	カラーメッシュ折畳みコンテナ443313	1,200	1,400
62	7-3086-02	カラーメッシュ折畳みコンテナ443314	1,200	1,400
62	7-3086-03	カラーメッシュ折畳みコンテナ443327	1,200	1,400
62	7-3086-04	カラーメッシュ折畳みコンテナ443328	1,200	1,400
62	7-3086-05	カラーメッシュ折畳みコンテナ443329	1,200	1,400
69	8-3920-01	折りたたみテーブルSB-645TA	16,000	19,000
69	8-3920-02	折りたたみテーブルSB-755TA	18,000	21,000
69	8-3920-03	折りたたみテーブルSB-900TA	22,000	25,000
86	0-1523-01	カルテワゴン TW-1(オレンジ)	67,500	71,000
86	0-1523-02	カルテワゴン TW-2(ラベンダー)	67,500	71,000
86	0-1523-03	カルテワゴン TW-3(グレー)	67,500	71,000
93	7-1252-01	IVカートYC-32-S-00032 R	138,000	98,000
93	7-1252-02	IVカートYC-32-S-00032 B	138,000	98,000
108	8-4987-01	IVワゴンYC-30-J-a3020	147,000	130,000
131	0-7919-01	蓋付きゴミ袋用枠具 FH-1	5,500	6,000
165	8-7592-01	リネンワゴンGN-2-ST スチール	88,000	78,200
165	8-7592-02	リネンワゴンGN-2-SUS ステンレス	110,000	98,500
165	8-7592-11	リネンワゴン予備袋	19,600	21,000
165	8-4983-11	リネントロリー 交換用リネン袋 ブルー	3,700	3,500
165	8-4983-12	リネントロリー 交換用リネン袋 イエロー	3,700	3,500
166	7-4858-01	足踏み式バッグホルダー-SHUT40FT	54,000	39,800
166	7-4858-02	足踏み式バッグホルダー-SHUT70FT	54,000	39,800
166	7-4859-01	足踏み式バッグホルダー-SHUT40	59,000	39,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
166	7-4859-02	足踏み式バッグホルダー-SHUT70	59,000	39,800
174	7-1207-01	チェアLC-683 VG1PBU	125,800	129,600
174	7-1207-02	チェアLC-683 VG1LGR	125,800	129,600
174	7-1207-03	チェアLC-683 VG1BK	125,800	129,600
174	7-1208-01	チェアLC-684 VG1PBU	168,100	173,200
174	7-1208-02	チェアLC-684 VG1LGR	168,100	173,200
174	7-1208-03	チェアLC-684 VG1BK	168,100	173,200
177	8-7787-11	木製椅子 MW-320PBUブルー	38,400	28,500
177	8-7787-12	木製椅子 MW-320PGNグリーン	38,400	28,500
177	8-7787-13	木製椅子 MW-320ROローズ	38,400	28,500
177	8-7787-14	木製椅子 MW-320LGRグレー	38,400	28,500
180	7-3360-01	キッズガーデンKID-1150-BL	25,600	26,900
180	7-3360-02	キッズガーデンKID-1150-YE	25,600	26,900
180	7-3360-03	キッズガーデンKID-1150-OR	25,600	26,900
180	7-3360-04	キッズガーデンKID-1150-GN	25,600	26,900
180	7-3361-01	キッズガーデンKID-900-BL	21,500	22,500
180	7-3361-02	キッズガーデンKID-900-YE	21,500	22,500
180	7-3361-03	キッズガーデンKID-900-OR	21,500	22,500
180	7-3361-04	キッズガーデンKID-900-GN	21,500	22,500
180	7-3362-01	キッズガーデンKID-B925-BL	55,200	58,000
180	7-3362-02	キッズガーデンKID-B925-YE	55,200	58,000
180	7-3362-03	キッズガーデンKID-B925-OR	55,200	58,000
180	7-3362-04	キッズガーデンKID-B925-GN	55,200	58,000
180	7-3363-01	キッズガーデンKID-M90-BL	18,000	18,900
180	7-3363-02	キッズガーデンKID-M90-YE	18,000	18,900
180	7-3363-03	キッズガーデンKID-M90-OR	18,000	18,900
180	7-3363-04	キッズガーデンKID-M90-GN	18,000	18,900
180	7-3364-01	キッズガーデンKID-C1150-BL	36,000	37,700
180	7-3364-02	キッズガーデンKID-C1150-YE	36,000	37,700
180	7-3364-03	キッズガーデンKID-C1150-OR	36,000	37,700
180	7-3364-04	キッズガーデンKID-C1150-GN	36,000	37,700
180	7-3365-01	キッズガーデンKID-I250-BL	11,600	12,200
180	7-3365-02	キッズガーデンKID-I250-YE	11,600	12,200
180	7-3365-03	キッズガーデンKID-I250-OR	11,600	12,200
180	7-3365-04	キッズガーデンKID-I250-GN	11,600	12,200
180	7-3366-01	キッズガーデンKID-K10-BL	8,200	8,600
180	7-3366-02	キッズガーデンKID-K10-YE	8,200	8,600
180	7-3366-03	キッズガーデンKID-K10-OR	8,200	8,600
180	7-3366-04	キッズガーデンKID-K10-GN	8,200	8,600
180	7-3367-01	キッズガーデンKID-K20-BL	8,700	9,100
180	7-3367-02	キッズガーデンKID-K20-YE	8,700	9,100
180	7-3367-03	キッズガーデンKID-K20-OR	8,700	9,100
180	7-3367-04	キッズガーデンKID-K20-GN	8,700	9,100
180	7-3368-01	キッズガーデンKID-K30-BL	8,200	8,600
180	7-3368-02	キッズガーデンKID-K30-YE	8,200	8,600
180	7-3368-03	キッズガーデンKID-K30-OR	8,200	8,600
180	7-3368-04	キッズガーデンKID-K30-GN	8,200	8,600
181	8-9614-01	シューズボックス SBN-12 4列3段	58,900	61,800
181	8-9614-02	シューズボックス SBN-16 4列4段	74,400	78,100
181	8-9614-03	シューズボックス SBN-20 4列5段	84,400	88,600
182	8-5256-01	折りたたみ式傘立て 61-382-1-1	7,100	8,300
182	8-5256-02	折りたたみ式傘立て 61-382-1-2	11,000	12,400
182	8-5256-03	折りたたみ式傘立て 61-382-1-3	14,500	16,300
183	7-3723-01	ブラントボックスFB-9 IV	40,700	43,000
183	7-3723-02	ブラントボックスFB-9 RO	44,800	47,100
183	7-3723-03	ブラントボックスFB-9 NA	44,800	47,100
183	7-3723-04	ブラントボックスFB-12 IV	51,500	54,100
183	7-3723-05	ブラントボックスFB-12 RO	59,400	62,300
183	7-3723-06	ブラントボックスFB-12 NA	59,400	62,300
183	7-3723-07	ブラントボックスFB-15 IV	56,400	59,400
183	7-3723-08	ブラントボックスFB-15 RO	64,200	67,500
183	7-3723-09	ブラントボックスFB-15 NA	64,200	67,500
212	8-5139-01	ブックエンドA-7350-O 白	600	650
212	8-3934-01	マグネットポケットA7392-O	1,500	1,700
212	8-3934-02	マグネットポケットA7392-6	1,500	1,700
212	8-3934-03	マグネットポケットA7395-O	1,800	2,200
212	8-3934-04	マグネットポケットA7395-6	1,800	2,200
216	8-8152-11	更衣ロッカーASLK-1 (1人用)	22,500	24,000
216	8-8152-12	更衣ロッカーASLK-2 (2人用)	28,000	29,500
216	8-8152-13	更衣ロッカーASLK-3 (3人用)	34,500	36,500
216	8-8152-14	更衣ロッカーASLK-4 (4人用)	38,500	40,500
216	8-8152-15	更衣ロッカーASLK-6 (6人用)	43,000	45,500
216	8-8152-16	更衣ロッカーASLK-8 (8人用)	54,500	57,500
220	8-5257-01	スキマ型ワゴン 61-129-1-1	5,600	6,500
220	8-5257-02	スキマ型ワゴン 61-129-1-2	6,800	7,800

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
220	8-5257-03	スキマ型ワゴン 61-129-1-3	7,500	8,600
220	8-5257-04	スキマ型ワゴン 61-129-5-1	5,320	6,000
220	8-5257-05	スキマ型ワゴン 61-129-5-2	6,030	6,700
222	2-9182-01	タフソールボックスBM-9000	6,500	7,000
222	2-9182-02	バケットマウスBM-9000マットレッド	6,500	7,000
222	2-9182-03	バケットマウスBM-7000ブルー	5,200	5,600
222	2-9182-04	バケットマウスBM-7000ブラック	5,200	5,600
231	7-3403-01	ガードテープGT-251YG 若草	17,000	15,000
231	7-3403-02	ガードテープGT-251P ピンク	17,000	15,000
231	7-3403-03	ガードテープGT-251SB 水色	17,000	15,000
231	7-3403-04	ガードテープGT-251GL グレー	17,000	15,000
231	7-3405-01	ガードテープGT-501YG 若草	25,000	26,000
231	7-3405-02	ガードテープGT-501P ピンク	25,000	26,000
231	7-3405-03	ガードテープGT-501SB 水色	25,000	26,000
231	7-3405-04	ガードテープGT-501GL グレー	25,000	26,000
240	7-3200-01	タイルブラシArt. 3416	800	750
269	5-4054-01	乳鉢(化陶型) CW-1	1,300	1,450
269	5-4054-02	乳鉢(化陶型) CW-2	1,600	1,750
269	5-4054-03	乳鉢(化陶型) CW-3	2,500	2,750
269	5-4054-04	乳鉢(化陶型) CW-4	3,400	3,700
269	5-4054-05	乳鉢(化陶型) CW-5	4,700	5,200
269	5-4054-06	乳鉢(化陶型) CW-6	8,000	8,600
269	5-4054-07	乳鉢(化陶型) CW-7	10,500	13,000
269	5-4054-08	乳鉢(化陶型) CW-8	14,000	18,500
269	5-4055-01	乳棒(化陶型) CW-1	700	750
269	5-4055-02	乳棒(化陶型) CW-2	880	950
269	5-4055-03	乳棒(化陶型) CW-3	1,400	1,550
269	5-4055-04	乳棒(化陶型) CW-4	1,700	1,900
269	5-4055-05	乳棒(化陶型) CW-5	1,900	2,100
269	5-4055-06	乳棒(化陶型) CW-6	3,400	4,400
269	5-4055-07	乳棒(化陶型) CW-7	4,300	6,300
269	5-4055-08	乳棒(化陶型) CW-8	5,900	11,500
269	5-4056-01	乳鉢(薬局型) CW-110	2,450	2,700
269	5-4056-02	乳鉢(薬局型) CW-120	3,600	3,950
269	5-4056-03	乳鉢(薬局型) CW-130	4,000	4,400
269	5-4056-04	乳鉢(薬局型) CW-150	5,200	5,700
269	5-4057-01	乳棒(薬局型) CW-110	1,200	1,320
269	5-4057-02	乳棒(薬局型) CW-120	1,200	1,320
269	5-4057-03	乳棒(薬局型) CW-130	1,200	1,320
269	5-4057-04	乳棒(薬局型) CW-150	2,650	2,920
275	8-6077-01	局方ふるいφ180	29,000	30,000
275	0-6223-01	軟膏ヘラ(小) 30×275	820	1,030
275	0-6223-02	軟膏ヘラ(中) 30×300	950	1,200
275	0-6223-03	軟膏ヘラ(大) 35×330	1,100	1,380
278	8-8441-01	薬局開設セット	48,000	48,200
313	0-1609-01	散薬トレー ホワイト	3,300	2,980
313	0-1609-02	散薬トレー オレンジ	3,300	2,980
313	0-1609-03	散薬トレー イエロー	3,300	2,980
313	0-1609-04	散薬トレー グリーン	3,300	2,980
323	7-1760-01	投薬トレー(20人用) PT-20G	7,500	8,100
323	7-1760-02	投薬トレー(20人用) PT-20P	7,500	8,100
323	7-1760-03	投薬トレー(20人用) PT-20B	7,500	8,100
323	7-1760-04	投薬トレー(20人用) PT-20Y	7,500	8,100
323	7-1761-01	投薬トレー(20人用) PT-20GH	12,500	13,100
323	7-1761-02	投薬トレー(20人用) PT-20PH	12,500	13,100
323	7-1761-03	投薬トレー(20人用) PT-20BH	12,500	13,100
323	7-1761-04	投薬トレー(20人用) PT-20YH	12,500	13,100
368	0-5136-01	卓上型殺菌線消毒保管器 NB-5	66,000	69,000
368	0-5137-01	殺菌保管器 NB-2	108,000	116,000
376	7-4757-01	オキシドール500ml	450	550
384	8-7630-01	瞬間消臭スプレー1本入	1,760	1,940
403	1-2724-01	デジタル残留塩素計HI701	9,800	10,800
403	1-2724-02	デジタル残留塩素計HI711	9,800	10,800
403	1-2724-06	デジタル吸光光度計HI761(本体)	10,800	11,800
403	1-2724-07	デジタル吸光光度計HI771(本体)	10,800	11,800
403	2-8917-11	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-01	3,900	4,000
403	2-8917-12	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-03	10,900	11,200
403	2-8917-14	全塩素粉末試薬 HI 93711-01	3,900	4,000
403	2-8917-15	全塩素粉末試薬 HI 93711-03	10,900	11,200
403	1-2724-11	HI761用試薬 HI95761-01	4,500	4,600
403	1-2724-12	HI771用試薬 HI95771-01	4,700	4,800
404	0-6694-01	酸化エチレン対策セット	8,500	8,800
404	0-6694-12	吸収缶 CA-705/EO	550	650
416	8-6644-01	感染症対策セットV-D(S)	4,200	4,350
416	8-6644-02	感染症対策セットV-D(M)	4,200	4,350

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
416	8-6644-03	感染症対策セットV-D(L)	4,200	4,350
416	8-6644-04	感染症対策セットV-D(XL)	4,200	4,350
416	8-6644-05	感染症対策セットV-D(XXL)	4,200	4,350
437	8-1069-01	保護メガネ SP-77N	1,300	1,350
450	6-9730-01	サニール手袋 エコロジー L	1,570	1,650
450	6-9730-02	サニール手袋 エコロジー M	1,570	1,650
450	6-9730-03	サニール手袋 エコロジー S	1,570	1,650
450	6-9730-04	サニール手袋エコロジー ブルーL	1,570	1,650
450	6-9730-05	サニール手袋エコロジー ブルーM	1,570	1,650
450	6-9730-06	サニール手袋エコロジー ブルーS	1,570	1,650
451	1-6163-01	サニメント手袋エコノミー スタンダードS	450	490
451	1-6163-02	サニメント手袋エコノミー スタンダードM	450	490
451	1-6163-03	サニメント手袋エコノミー スタンダードL	450	490
451	1-4903-01	ラボランサニメント手袋 スタンダードS	4,500	4,900
451	1-4903-02	ラボランサニメント手袋 スタンダードM	4,500	4,900
451	1-4903-03	ラボランサニメント手袋 スタンダードL	4,500	4,900
451	6-898-01	サニメント手袋スタンダード滅菌済L20入	270	300
451	6-898-02	サニメント手袋スタンダード滅菌済M20入	270	300
451	6-899-01	サニメント手袋エンボス滅菌済 L 20入	310	320
451	6-899-02	サニメント手袋エンボス滅菌済 M 20入	310	320
451	6-895-01	サニメント手袋スタンダード L 100入	730	770
451	6-895-02	サニメント手袋スタンダード M 100入	730	770
451	6-895-03	サニメント手袋スタンダード S 100入	730	770
451	6-896-01	サニメント手袋 エンボス L 100入	860	900
451	6-896-02	サニメント手袋 エンボス M 100入	860	900
451	6-896-03	サニメント手袋 エンボス S 100入	860	900
451	9-888-01	ラボランサニメント手袋スタンダードL11箱	7,300	7,700
451	9-888-02	ラボランサニメント手袋スタンダードM11箱	7,300	7,700
451	9-888-03	ラボランサニメント手袋スタンダードS11箱	7,300	7,700
451	9-889-01	ラボランサニメント手袋エンボスL11箱	8,600	9,000
451	9-889-02	ラボランサニメント手袋エンボスM11箱	8,600	9,000
451	9-889-03	ラボランサニメント手袋エンボスS11箱	8,600	9,000
452	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,550	2,650
452	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,550	2,650
452	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,100	3,200
479	7-4336-01	抑制帯F-532951	3,000	3,200
480	0-3258-02	抑制帯 まもり帯 0671(2m)	5,500	6,000
480	0-3258-03	抑制帯 まもり帯 0672(3m)	6,000	6,800
483	8-7827-01	抑制手袋 0655 ブルー	4,000	4,800
483	8-7827-02	抑制手袋 0656 グリーン系チェック	4,000	4,800
483	0-3231-01	抑制手袋 まもっ手 0651(チェック)	3,500	4,200
483	0-3231-02	抑制手袋 まもっ手 0653(サササ)	5,000	6,000
485	8-7828-01	抑制手袋 0657 グリーン	4,500	5,400
485	8-7828-02	抑制手袋 0657 ピンク	4,500	5,400
489	8-6507-01	アボネットガードA 2072Mオリーブ	12,000	13,000
489	8-6507-02	アボネットガードA 2072Mネイビー	12,000	13,000
489	8-6507-03	アボネットガードA 2072Mブラウン	12,000	13,000
489	8-6507-04	アボネットガードA 2072Mブラック	12,000	13,000
489	8-6508-01	アボネットガードA 2072Lオリーブ	12,000	13,000
489	8-6508-02	アボネットガードA 2072Lネイビー	12,000	13,000
489	8-6508-03	アボネットガードA 2072Lブラウン	12,000	13,000
489	8-6508-04	アボネットガードA 2072Lブラック	12,000	13,000
489	8-6509-01	アボネットガードB 2077Mオリーブ	14,000	15,000
489	8-6509-02	アボネットガードB 2077Mネイビー	14,000	15,000
489	8-6509-03	アボネットガードB 2077Mブラウン	14,000	15,000
489	8-6509-04	アボネットガードB 2077Mブラック	14,000	15,000
489	8-6510-01	アボネットガードB 2077Lオリーブ	14,000	15,000
489	8-6510-02	アボネットガードB 2077Lネイビー	14,000	15,000
489	8-6510-03	アボネットガードB 2077Lブラウン	14,000	15,000
489	8-6510-04	アボネットガードB 2077Lブラック	14,000	15,000
489	8-6511-01	アボネットガードC 2006オリーブ	14,000	15,000
489	8-6511-02	アボネットガードC 2006ネイビー	14,000	15,000
489	8-6511-03	アボネットガードC 2006ブラウン	14,000	15,000
489	8-6511-04	アボネットガードC 2006ブラック	14,000	15,000
489	8-6512-01	アボネットガードC 2008オリーブ	14,000	15,000
489	8-6512-02	アボネットガードC 2008ネイビー	14,000	15,000
489	8-6512-03	アボネットガードC 2008ブラウン	14,000	15,000
489	8-6512-04	アボネットガードC 2008ブラック	14,000	15,000
489	8-6513-01	アボネットガードD 2007オリーブ	14,000	15,000
489	8-6513-02	アボネットガードD 2007ネイビー	14,000	15,000
489	8-6513-03	アボネットガードD 2007ブラウン	14,000	15,000
489	8-6513-04	アボネットガードD 2007ブラック	14,000	15,000
489	8-6514-01	アボネットガードD 2009オリーブ	14,000	15,000
489	8-6514-02	アボネットガードD 2009ネイビー	14,000	15,000
489	8-6514-03	アボネットガードD 2009ブラウン	14,000	15,000

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
489	8-6514-04	アボネットガードD 2009ブラック	14,000	15,000
489	8-6559-01	保護帽2100 オリーブ	16,000	17,000
489	8-6559-02	保護帽2100 ネイビー	16,000	17,000
489	8-6559-03	保護帽2100 ブラウン	16,000	17,000
489	8-6559-04	保護帽2100 ブラック	16,000	17,000
490	8-6560-01	保護帽2101 オリーブ	12,000	13,000
490	8-6560-02	保護帽2101 ネイビー	12,000	13,000
490	8-6560-03	保護帽2101 ブラウン	12,000	13,000
490	8-6560-04	保護帽2101 ブラック	12,000	13,000
490	8-6557-01	保護帽2073 Mブルー	12,000	13,000
490	8-6557-02	保護帽2073 Mピンク	12,000	13,000
490	8-6557-03	保護帽2073 Mブラウン	12,000	13,000
490	8-6557-04	保護帽2073 Mブラック	12,000	13,000
490	8-6558-01	保護帽2073 Lブルー	12,000	13,000
490	8-6558-02	保護帽2073 Lピンク	12,000	13,000
490	8-6558-03	保護帽2073 Lブラウン	12,000	13,000
490	8-6558-04	保護帽2073 Lブラック	12,000	13,000
490	8-9350-01	保護帽2032 ブラック	14,000	15,000
490	8-9350-02	保護帽2032 ブルー	14,000	15,000
490	8-9350-03	保護帽2032 ピンク	14,000	15,000
490	8-9350-04	保護帽2032 ブラウン	14,000	15,000
490	8-9351-01	保護帽2034 ブラック	14,000	15,000
490	8-9351-02	保護帽2034 ブルー	14,000	15,000
490	8-9351-03	保護帽2034 ピンク	14,000	15,000
490	8-9351-04	保護帽2034 ブラウン	14,000	15,000
490	8-9348-01	保護帽2033 ブラック	14,000	15,000
490	8-9348-02	保護帽2033 ブルー	14,000	15,000
490	8-9348-03	保護帽2033 ピンク	14,000	15,000
490	8-9348-04	保護帽2033 ブラウン	14,000	15,000
490	8-9349-01	保護帽2035 ブラック	14,000	15,000
490	8-9349-02	保護帽2035 ブルー	14,000	15,000
490	8-9349-03	保護帽2035 ピンク	14,000	15,000
490	8-9349-04	保護帽2035 ブラウン	14,000	15,000
529	8-8440-21	採血練習キット KCC-A-17-00	37,800	47,800
573	8-9923-01	スクリーン SFSF-1500K 緑	17,600	22,200
573	8-9923-02	スクリーン SFSF-1500K 青	17,600	22,200
573	8-9923-03	スクリーン SFSF-1500K 桃	17,600	22,200
573	8-9924-01	スクリーン SFSF-1800K 緑	18,700	23,800
573	8-9924-02	スクリーン SFSF-1800K 青	18,700	23,800
573	8-9924-03	スクリーン SFSF-1800K 桃	18,700	23,800
573	0-9914-07	スクリーンEX 追加フレーム1500K	16,500	19,900
573	0-9914-08	スクリーンEX 追加フレーム1800K	17,000	19,800
573	0-9914-11	スクリーンEX 交換用クロス 1500G	3,700	4,200
573	0-9914-12	スクリーンEX 交換用クロス1500BL	3,700	4,200
573	0-9914-13	スクリーンEX 交換用クロス 1500P	3,700	4,200
573	0-9914-14	スクリーンEX 交換用クロス 1800G	3,900	4,500
573	0-9914-15	スクリーンEX 交換用クロス1800BL	3,900	4,500
573	0-9914-16	スクリーンEX 交換用クロス 1800P	3,900	4,500
573	0-9914-01	リラックススクリーンEX-1500 緑	17,600	20,800
573	8-8958-01	リラックススクリーンEX-1500ピンク	17,600	20,800
573	8-8958-02	リラックススクリーンEX-1500ブルー	17,600	20,800
573	0-9914-02	リラックススクリーンEX-1800 緑	18,700	22,300
573	8-8958-03	リラックススクリーンEX-1800ピンク	18,700	22,300
573	8-8958-04	リラックススクリーンEX-1800ブルー	18,700	22,300
573	0-9914-14	リラックススクリーンEX-1500K緑	19,000	22,800
573	0-9914-06	リラックススクリーンEX-1800K緑	20,500	23,800
573	0-9914-03	スクリーンEX 追加フレーム1500	15,400	18,900
573	0-9914-04	スクリーンEX 追加フレーム1800	16,500	19,800
573	0-9914-07	スクリーンEX 追加フレーム1500K	16,500	19,900
573	0-9914-08	スクリーンEX 追加フレーム1800K	17,000	19,800
573	0-9914-11	スクリーンEX 交換用クロス 1500G	3,700	4,200
573	0-9914-12	スクリーンEX 交換用クロス1500BL	3,700	4,200
573	0-9914-13	スクリーンEX 交換用クロス 1500P	3,700	4,200
573	0-9914-14	スクリーンEX 交換用クロス 1800G	3,900	4,500
573	0-9914-15	スクリーンEX 交換用クロス1800BL	3,900	4,500
573	0-9914-16	スクリーンEX 交換用クロス 1800P	3,900	4,500
574	0-1576-01	リラックスパーティション 900フレーム	25,000	29,000
574	0-1576-02	リラックスパーティション 追加用フレーム	19,000	18,800
574	0-1576-04	リラックスパーティション布地ストロベリー	5,700	5,900
574	0-1576-05	リラックスパーティション 布地ピーチ	5,700	5,900
574	0-1576-06	リラックスパーティション 布地セージ	5,700	5,900
574	0-1576-07	リラックスパーティション 布地 ブルー	4,800	5,000
574	0-1576-08	リラックスパーティション 布地 グリーン	4,800	5,000
574	0-1576-09	リラックスパーティション 布地 ピンク	4,800	5,000
577	8-9921-01	抗菌スクリーン MAS15x165P	54,000	58,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
577	8-9921-02	抗菌スクリーン MAS15x180P	59,000	63,200
577	8-9921-03	抗菌スクリーン MAS18x165P	69,000	74,000
577	8-9921-04	抗菌スクリーン MAS18x180P	72,500	76,700
577	8-9921-05	抗菌スクリーン MAS15x165P	82,000	86,000
577	8-9921-06	抗菌スクリーン MAS15x180P	88,000	93,000
577	8-9922-01	抗菌スクリーン MAS15x165G	54,000	58,500
577	8-9922-02	抗菌スクリーン MAS15x180G	59,000	63,200
577	8-9922-03	抗菌スクリーン MAS18x165G	69,000	74,000
577	8-9922-04	抗菌スクリーン MAS18x180G	72,500	76,700
577	8-9922-05	抗菌スクリーン MAS15x165G	82,000	86,000
577	8-9922-06	抗菌スクリーン MAS15x180G	88,000	93,000
577	8-8959-01	スクリーン和風TAS15×165	54,000	58,500
577	8-8959-02	スクリーン和風TAS15×180	59,000	63,200
577	8-8959-03	スクリーン和風TAS18×165	69,000	74,000
577	8-8959-04	スクリーン和風TAS18×180	72,500	76,700
577	8-8959-05	スクリーン和風TAS15×165	82,000	86,000
577	8-8959-06	スクリーン和風TAS15×180	88,000	93,000
583	7-1201-01	エグゼクティブチェアBK 本革張り	120,000	123,600
583	7-1201-02	エグゼクティブチェアDBR 本革張り	120,000	123,600
583	7-1201-03	エグゼクティブチェアBK 本革張り	114,000	117,500
583	7-1201-04	エグゼクティブチェアDBR 本革張り	114,000	117,500
583	7-1202-01	エグゼクティブチェアBKビニールレザー	94,000	96,900
583	7-1202-02	エグゼクティブチェアDBRビニールレザー	94,000	96,900
583	7-1202-03	エグゼクティブチェアBKビニールレザー	90,000	92,700
583	7-1202-04	エグゼクティブチェアDBRビニールレザー	90,000	92,700
584	7-3684-01	ドクター椅子R-5715 (FG3)BK	90,000	93,000
584	7-1203-01	エグゼクティブ メッシュチェア BU	63,000	64,900
584	7-1203-02	エグゼクティブ メッシュチェア GN	63,000	64,900
584	7-1203-03	エグゼクティブ メッシュチェア WIN	63,000	64,900
584	7-1203-04	エグゼクティブ メッシュチェア GR	63,000	64,900
584	7-1203-05	エグゼクティブ メッシュチェア BK	63,000	64,900
584	7-1204-01	エグゼクティブ メッシュチェア BU	55,900	57,600
584	7-1204-02	エグゼクティブ メッシュチェア GN	55,900	57,600
584	7-1204-03	エグゼクティブ メッシュチェア WIN	55,900	57,600
584	7-1204-04	エグゼクティブ メッシュチェア GR	55,900	57,600
584	7-1204-05	エグゼクティブ メッシュチェア BK	55,900	57,600
585	8-9598-01	ドクターチェアMG-140H	42,000	42,700
585	8-3923-01	チェアOS-2255SJ(FG3)濃紺	47,600	49,000
585	8-3923-02	チェアOS-2255SJ FG3ブラック	47,600	49,000
589	8-3924-01	チェアOA-250(VG1)ブルー	15,000	15,500
589	8-3924-02	チェアOA-250(VG1)ブラック	15,000	15,500
589	8-3924-03	チェアOA-250K(VG1)ブルー	17,500	18,500
589	8-3924-04	チェアOA-250K(VG1)ブラック	17,500	18,500
590	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,500	9,800
590	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,500	9,800
593	8-6376-01	スツールPCK-1101DL-C8	35,200	37,000
593	8-6376-02	スツールPCK-1101DL-M6	35,200	37,000
593	8-6376-03	スツールPCK-1101DL-K6	35,200	37,000
593	8-6376-04	スツールPCK-1101DL-L8	35,200	37,000
593	8-6376-05	スツールPCK-1101DL-S4	35,200	37,000
593	8-6377-01	スツールPCK-1100DL-C8	37,700	39,600
593	8-6377-02	スツールPCK-1100DL-M6	37,700	39,600
593	8-6377-03	スツールPCK-1100DL-K6	37,700	39,600
593	8-6377-04	スツールPCK-1100DL-L8	37,700	39,600
593	8-6377-05	スツールPCK-1100DL-S4	37,700	39,600
596	8-3922-01	チェアOA-1055EJ(VG1)ブルー	19,800	21,000
596	8-3922-02	チェアOA-1055EJ(VG1)ブラック	19,800	21,000
626	8-9016-01	小児用マンシットA 未熟児用	2,400	2,530
626	8-9016-02	小児用マンシットB 新生児-満3ヶ月	2,500	2,660
626	8-9016-03	小児用マンシットC 満3ヶ月-3歳	2,600	2,750
626	8-9016-04	小児用マンシットD 満3歳-6歳	2,700	2,840
626	8-9016-05	小児用マンシットE 満6-9歳	2,960	3,150
692	7-4728-01	診察用照明LED120 4脚スタンド	620,000	490,000
734	0-5501-01	角度計 東大式 200mm	9,600	10,600
734	0-5501-04	角度計 東大式 250mm	10,000	11,100
734	0-5501-02	角度計 東大式 300mm	10,000	11,100
734	0-5501-05	角度計 東大式 350mm	10,500	11,500
734	0-5501-03	角度計 東大式 400mm	11,000	12,200
734	0-5501-06	角度計 東大式 450mm	11,500	12,900
734	0-5501-07	角度計 東大式 500mm	12,500	13,900
734	0-6720-01	角度計[神中式]大	10,000	10,900
734	0-6720-02	角度計[神中式]中	9,600	10,500
734	0-6720-03	角度計[神中式]小	9,000	9,800
743	0-1800-05	カップ用フタ Φ74 100枚入	900	930
745	0-1800-05	カップ用フタ Φ74 100枚入	900	930

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
747	0-1190-11	消臭抗菌貯尿袋 100枚入	3,000	3,200
747	0-1190-51	消臭抗菌貯尿袋 お得ケース 1000枚入	27,000	29,000
748	0-1190-51	消臭抗菌貯尿袋 お得ケース 1000枚入	27,000	29,000
749	0-1190-11	消臭抗菌貯尿袋 100枚入	3,000	3,200
754	0-9179-01	ディスポーザブル赤洗管 S 100本入	4,000	4,400
777	9-694-01	自動分析用サンプルカップ MS-40	11,000	11,500
777	9-694-05	自動分析用サンプルカップ MS-20A	9,500	10,000
777	9-694-07	自動分析用サンプルカップ MSK-5	12,500	13,000
781	8-5953-01	超音波診断用ゲルウォーマー TCGW-2	22,800	24,800
788	2-4632-11	リサーチプラスV 3120000011	37,500	38,300
788	2-4632-12	リサーチプラスV 3120000020	37,500	38,300
788	2-4632-18	リサーチプラスV 3120000097	37,500	38,300
788	2-4632-13	リサーチプラスV 3120000038	37,500	38,300
788	2-4632-14	リサーチプラスV 3120000046	37,500	38,300
788	2-4632-15	リサーチプラスV 3120000054	37,500	38,300
788	2-4632-19	リサーチプラスV 3120000100	37,500	38,300
788	2-4632-16	リサーチプラスV 3120000062	37,500	38,300
788	2-4632-17	リサーチプラスV 3120000070	37,500	38,300
788	2-4632-20	リサーチプラスV 3120000089	37,500	38,300
788	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	650	660
788	1-6856-02	セーフティフィルター F161241	3,700	3,500
789	2-3026-27	ニチペットEX II NPX2-2	30,000	31,500
789	2-3026-21	ニチペットEX II NPX2-10	30,000	31,500
789	2-3026-22	ニチペットEX II NPX2-20	27,000	28,500
789	2-3026-23	ニチペットEX II NPX2-100	27,000	28,500
789	2-3026-24	ニチペットEX II NPX2-200	27,000	28,500
789	2-3026-25	ニチペットEX II NPX2-1000	27,000	28,500
789	2-3026-26	ニチペットEX II NPX2-5000	30,000	31,500
789	2-3026-28	ニチペットEX II NPX2-10000	37,000	38,500
795	7-3087-03	フタ付きバケツ220214	1,300	1,500
797	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5. 5cm 100入	670	700
797	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7. 0cm 100入	810	830
797	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9. 0cm 100入	810	830
797	2-317-04	定性円形濾紙No.1 24. 0cm 100入	1,060	1,100
797	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12. 5cm 100入	1,210	1,230
797	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15. 0cm 100入	1,740	1,800
797	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18. 5cm 100入	2,390	2,440
797	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24. 0cm 100入	3,580	3,650
797	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5. 5cm 100入	670	700
797	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7. 0cm 100入	810	830
797	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9. 0cm 100入	930	950
797	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11. 0cm 100入	1,060	1,100
797	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12. 5cm 100入	1,410	1,440
797	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15. 0cm 100入	2,060	2,100
797	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18. 5cm 100入	3,040	3,100
797	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24. 0cm 100入	4,230	4,300
797	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5. 5cm 100入	1,210	1,230
797	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7. 0cm 100入	1,530	1,600
797	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9. 0cm 100入	1,960	2,000
797	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11. 0cm 100入	2,180	2,220
797	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12. 5cm 100入	2,720	2,800
797	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15. 0cm 100入	4,020	4,100
797	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18. 5cm 100入	5,630	5,700
797	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24. 0cm 100入	9,870	10,000
797	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5. 5cm 100入	930	950
797	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7. 0cm 100入	1,210	1,230
797	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9. 0cm 100入	1,410	1,440
797	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11. 0cm 100入	1,640	1,700
797	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12. 5cm 100入	2,060	2,100
797	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15. 0cm 100入	3,040	3,100
797	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18. 5cm 100入	4,230	4,300
797	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24. 0cm 100入	5,860	5,980
798	2-9169-01	スタンダードシャーレ40/12	300	360
798	2-9169-02	スタンダードシャーレ50/12	320	370
798	2-9169-03	スタンダードシャーレ60/15	340	370
798	2-9169-05	スタンダードシャーレ90/15	360	380
798	2-9169-06	スタンダードシャーレ100/20	580	630
798	2-9169-07	スタンダードシャーレ120/20	1,380	1,550
798	2-9169-08	スタンダードシャーレ150/25	1,500	1,600
800	1-7116-07	トルビーカー010040200061A	4,660	6,500
800	1-7116-08	ピーカー010040-300061A	6,750	7,800
800	1-7117-07	コニカルピーカー 1005-20006	4,400	5,300
800	6-017-07	三角フラスコ 2000ml シバタ	4,800	6,500
801	6-239-01	ポリシリンダー 10ML	210	230
801	6-239-02	ポリシリンダー 25ML	250	270

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
801	6-239-03	ポリシリンダー 50ML	320	350
801	6-239-06	ポリシリンダー 250ml	480	550
823	8-1438-01	AURIONカート CP/UT5 RED	275,000	198,000
823	8-1438-02	AURIONカートCP/UT5 BLUE	275,000	198,000
850	8-2267-01	救急ストレッチャー28510000	820,000	515,000
856	8-5759-01	セーフエバキューエーションチェア 本体	128,000	148,000
877	7-4232-01	胎児ドップラ エリート20015190	157,000	160,000
878	8-3900-02	産科聴診器樋口式	8,000	9,000
887	8-7994-01	保育用ベッド(マット付)	99,000	104,000
887	8-7994-11	保育用ベッド敷きふとん	6,200	6,400
887	8-7994-12	保育用ベッド掛ふとん	6,300	6,700
896	7-3646-01	木製ベビーチェアレモンイエロー	18,000	19,800
896	7-3646-02	木製ベビーチェアピンク	18,000	19,800
896	7-3646-03	木製ベビーチェアナチュラル	18,000	19,800
907	0-5479-01	股関節枕	16,000	19,000
986	7-3322-01	動的ストレッチマシン(肩甲骨)	920,000	950,000
986	7-3322-02	動的ストレッチマシンベックオープン上半身	1,000,000	1,020,000
986	7-3322-03	動的ストレッチマシン(股関節)	1,020,000	1,050,000
986	7-3322-05	動的ストレッチマシンラットブルダウ背中	1,000,000	1,050,000
986	7-3322-06	動的ストレッチマシンマルチヒップ下半身	1,000,000	1,020,000
992	8-6963-01	移動式フィルムミラーT-2831	107,900	107,000
992	8-6963-02	移動式フィルムミラーT-2832	130,400	130,000
992	8-3416-01	ガッチリ昇降運動台 H120	12,000	12,800
992	8-3416-02	ガッチリ昇降運動台 H150	12,000	12,800
992	8-3416-03	ガッチリ昇降運動台 H200	12,000	12,800
993	7-3647-01	運動棒10cm高さ	57,000	67,500
993	7-3647-02	運動棒15cm高さ	39,800	45,800
994	7-2958-01	スポーツ軽量連結マットH-7190B	10,300	10,800
994	7-2958-02	スポーツ軽量連結マットH-7190G	10,300	10,800
994	7-2958-03	スポーツ軽量連結マットH-7190V	10,300	10,800
994	7-2958-04	スポーツ軽量連結マットH-7190Y	10,300	10,800
994	7-2959-01	スポーツ軽量連結マットH-7191B	13,000	13,700
994	7-2959-02	スポーツ軽量連結マットH-7191G	13,000	13,700
994	7-2959-03	スポーツ軽量連結マットH-7191V	13,000	13,700
994	7-2959-04	スポーツ軽量連結マットH-7191Y	13,000	13,700
994	7-2960-01	スポーツ軽量連結マットH-7192B	36,800	38,800
994	7-2960-02	スポーツ軽量連結マットH-7192G	36,800	38,800
994	7-2960-03	スポーツ軽量連結マットH-7192V	36,800	38,800
994	7-2960-04	スポーツ軽量連結マットH-7192Y	36,800	38,800
998	0-7731-01	アングルリストウエイ H-8890	2,500	2,400
998	0-7731-02	アングルリストウエイ H-8895	3,800	3,700
998	0-7731-03	アングルリストウエイ H-8900	4,200	4,100
998	8-8089-01	ソフトアングルリスト500 H-8395	2,600	2,500
998	8-8089-02	ソフトアングルリスト1000H-8400	4,200	4,100
998	8-8089-03	ソフトアングルリスト1500H-8405	4,600	4,500
999	8-4802-01	ビラティスボールH-9345B 青	870	800
999	8-4802-02	ビラティスボールH-9345R 赤	870	800
999	8-4802-03	ビラティスボールH-9345Y 黄	870	800
1000	7-2931-01	ボールプールB-3996	118,000	124,500
1000	0-7727-11	ボディーボール H7260	3,200	3,000
1000	0-7727-12	ボディーボール H7261	3,400	3,200
1000	0-7727-13	ボディーボール H7262	4,200	4,000
1000	0-7727-15	ボディーボール H7264	7,300	6,300
1000	0-5933-01	フィジオロール LP8800	6,500	6,800
1000	0-5933-02	フィジオロール LP8801	8,800	9,200
1000	0-5933-03	フィジオロール LP8802	12,000	13,400
1000	0-5933-04	フィジオロール LP8803	18,000	20,000
1000	0-5933-05	フィジオロール LP8804	26,000	30,000
1000	7-1970-01	ダブルアクションポンプ B-6397	680	750
1001	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,200	3,000
1001	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,200	3,000
1002	0-7656-01	エクササイズマット H7465Bブルー	9,900	10,400
1002	0-7656-02	エクササイズマット H7465G 緑	9,900	10,400
1002	0-7656-03	エクササイズマット H7465Sシルバー	9,900	10,400
1002	0-7656-04	エクササイズマット H7465Vオレンジ	9,900	10,400
1002	0-7656-05	エクササイズマット H7465Y 黄	9,900	10,400
1002	8-7835-01	フィットネスマット H7477B 青	11,600	12,200
1002	8-7835-02	フィットネスマット H7477G 緑	11,600	12,200
1002	8-7835-03	フィットネスマット H7477Sシルバー	11,600	12,200
1002	8-7835-04	フィットネスマット H7477Vオレンジ	11,600	12,200
1002	8-7835-05	フィットネスマット H7477Y 黄	11,600	12,200
1047	7-4577-01	陰圧式固定具長方形3345	58,000	48,000
1047	7-4577-02	陰圧式固定具長方形4780	70,000	58,000
1047	7-4577-03	陰圧式固定具長方形7090	85,000	70,800
1047	7-4577-04	陰圧式固定具長方形70160	112,000	93,000

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1047	7-4577-05	陰圧式固定具馬蹄形7090	98,000	81,800
1047	7-4577-06	陰圧式固定具馬蹄形70160	124,000	103,000
1059	7-3957-01	心理検査T. K. K. 1501a	2,200	2,500
1059	7-3957-02	心理検査T. K. K. 1401b	2,200	2,500
1059	7-3957-03	心理検査T. K. K. 1401c	2,200	2,500
1059	7-3957-04	心理検査T. K. K. 1401d	2,200	2,500
1059	7-3957-05	心理検査T. K. K. 1402	350	400
1059	7-3957-06	心理検査T. K. K. 141410	350	400
1059	7-3957-07	心理検査T. K. K. 1434	2,900	3,000
1059	7-3956-01	心理検査T. K. K. 1452	2,000	2,300
1059	7-3956-02	心理検査T. K. K. 1451	300	330
1059	7-3951-01	心理検査T. K. K. 1411a	2,600	2,900
1059	7-3955-02	心理検査T. K. K. 1411b	600	650
1059	7-3955-03	心理検査T. K. K. 1411c	140	160
1059	7-3955-04	心理検査T. K. K. 1411f	1,500	1,800
1061	7-3952-01	就学児版田中ビネー知能検査V検査一式	56,200	59,700
1061	7-3952-11	就学児版田中ビネー知能検査V検査用具	47,000	50,000
1061	7-3952-13	就学児版田中ビネー知能検査V記録用紙	4,200	4,700
1061	7-3951-01	田中ビネー知能検査V検査一式	110,500	114,000
1061	7-3951-11	田中ビネー知能検査V検査用具	95,000	98,000
1061	7-3951-13	田中ビネー知能検査V記録用紙 20枚入	7,000	7,500
1068	6-9023-01	アナログマルチテスタ CP-7D	4,950	6,550
1076	7-3563-01	注射台カバーPP-C	1,600	1,400
1086	7-4340-01	お子様ターニケットVT24025-1	600	450
1086	7-4340-02	お子様ターニケットVT24025-2	600	450
1086	7-4340-03	お子様ターニケットVT24025-3	600	450
1086	7-4340-04	お子様ターニケットVT24025-4	600	450
1094	0-1527-01	イルリガード台 TI-50	32,200	35,000
1094	0-1527-02	イルリガードスタンドTI-50P	32,200	35,000
1149	7-3613-01	サージカルテブカッターASHLCT	380	180
1149	7-3613-51	サージカルテブカッターASHLCT10	3,400	1,600
1254	8-1971-01	気管孔フィルター 03188-100	2,700	3,000
1254	8-1972-01	気管孔フィルター03188-002(小)	11,500	13,000
1254	8-1972-02	気管孔フィルター03188-004(大)	11,500	13,000
1254	7-2977-01	気管孔フィルター 03188-102	11,500	13,000
1254	7-2977-11	気管孔フィルター 03188-104	1,150	1,300
1290	7-4869-01	インジケーターテープIFA12	680	750
1290	7-4869-02	インジケーターテープIFA19	800	900
1290	7-4869-03	インジケーターテープIFA25	1,000	1,100
1315	8-1829-13	外科用手術台 DR-OPTM-CN	110,000	120,000
1322	8-1545-01	手術用踏み台 12cm	16,000	17,000
1322	8-1545-02	手術用踏み台 25cm	18,000	19,000
1322	8-1545-03	手術用踏み台 12cmワイドタイプ	20,000	21,000
1322	8-1545-04	手術用踏み台 25cmワイドタイプ	22,000	23,000
1322	7-3302-01	ステップジャリスターSS	22,000	23,000
1322	7-3302-02	ステップジャリスターS	26,000	28,000
1322	7-3302-03	ステップジャリスターM	32,000	34,000
1322	7-3302-04	ステップジャリスターL	35,000	37,000
1323	8-1546-01	らくらく踏み台 低床12-24	23,000	24,000
1323	8-1546-02	らくらく踏み台 高床25-50	26,000	27,000
1352	0-4315-02	衛生ローレルシート 1000mm×20m	5,500	5,600
1365	7-4800-01	ERBE 高周波手術装置E120978	670,000	720,000
1392	7-4533-03	エレバランゲンバック骨膜起子 弱弯	31,000	33,000
1392	7-4533-04	エレバランゲンバック骨膜起子 強弯	31,000	33,000
1395	7-3255-01	ロンジュール1-110-200-01ST	226,000	236,000
1395	7-3255-02	ロンジュール1-110-200-02	226,000	236,000
1395	7-3255-03	ロンジュール1-110-200-03	226,000	236,000
1395	7-3255-04	ロンジュール1-110-200-04	226,000	236,000
1395	7-3255-05	ロンジュール1-110-200-05	226,000	236,000
1395	7-3255-06	ロンジュール1-110-210-01ST	226,000	236,000
1395	7-3255-07	ロンジュール1-110-210-02	226,000	236,000
1395	7-3255-08	ロンジュール1-110-210-03	226,000	236,000
1395	7-3255-09	ロンジュール1-110-210-04	226,000	236,000
1395	7-3255-10	ロンジュール1-110-210-05	226,000	236,000
1395	7-3255-11	ロンジュール1-110-211-02	243,000	260,000
1395	7-3255-12	ロンジュール1-110-212-02	243,000	260,000
1396	7-4541-02	ロンジュール18cm 巾2mm 直	124,000	134,000
1396	7-4541-03	ロンジュール18cm 巾2mm 上向	124,000	134,000
1396	7-4541-04	ロンジュール18cm 巾3mm 直	124,000	134,000
1396	7-4541-05	ロンジュール18cm 巾3mm 上向	124,000	134,000
1396	7-4541-06	ロンジュール18cm 巾4mm 直	124,000	134,000
1396	7-4541-07	ロンジュール18cm 巾5mm 直	124,000	134,000
1396	7-4541-08	ロンジュール20cm 巾8mm 直	124,000	134,000
1396	7-4450-01	ケリソンロンジュール18cm 巾1mm	163,000	173,000
1396	7-4450-02	ケリソンロンジュール18cm 巾2mm	163,000	173,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1396	7-4450-03	ケリソンロンジュール18cm 巾3mm	163,000	173,000
1396	7-4450-04	ケリソンロンジュール18cm 巾4mm	163,000	173,000
1396	7-4450-05	ケリソンロンジュール18cm 巾5mm	163,000	173,000
1396	7-4451-01	ケリソンロンジュール20cm 巾1mm	163,000	173,000
1396	7-4451-02	ケリソンロンジュール20cm 巾2mm	163,000	173,000
1396	7-4451-03	ケリソンロンジュール20cm 巾3mm	163,000	173,000
1396	7-4451-04	ケリソンロンジュール20cm 巾4mm	163,000	173,000
1396	7-4451-05	ケリソンロンジュール20cm 巾5mm	163,000	173,000
1397	7-3223-01	ワイヤーカッター1-141-010-31	28,000	48,000
1397	7-4536-03	整形外科用ベンチ・ブライヤー	58,000	67,000
1397	7-4536-04	整形外科用ベンチ・ピンカッター450mm	120,000	125,000
1397	7-4536-05	整形外科用ベンチ・ピンカッター560mm	120,000	125,000
1425	7-3621-01	ニードルカウンターNC20MM	6,600	4,500
1440	7-1206-01	ソファーベッドRE-1713 V4BK	178,000	183,400
1440	7-1206-02	ソファーベッドRE-1713 V4DBR	178,000	183,400
1444	0-7953-01	ICU用オーバーベッド器械台	62,000	65,000
1452	0-7902-02	コーティングホルダー ディスポ手袋用	1,700	1,800
1483	8-9563-11	専用タオル地カバー	560	670
1484	0-6220-01	クリスタルアイスボール 28個入	1,450	1,650
1499	0-3678-01	エアーマット(噴出型ギャッチタイプ)	49,800	59,800
1550	7-4327-01	車椅子Fit-ST	17,200	18,000
1550	7-4329-01	車椅子Fit-ST-M	29,000	30,000
1551	8-1202-11	車いす EX-10	20,000	22,000
1551	8-1202-12	車いす EX-10B	20,000	22,000
1553	8-9386-11	車椅子 EW-20 緑チェック/ナイロン	32,000	33,000
1553	8-9386-12	車椅子 EW-20 紺/ビニールレザー	32,000	33,000
1553	8-7865-11	車椅子 EW-50GN	32,000	34,300
1555	8-3880-01	車椅子KS50-4643NC	37,300	41,300
1555	8-3880-02	車椅子KS50-4643GC	37,300	41,300
1556	8-7035-01	車椅子KC-1PU パープル	45,500	48,300
1556	8-7035-02	車椅子KC-1DB ネイビー	45,500	48,300
1556	8-7035-03	車椅子KC-1LG ライトグレー	45,500	48,300
1562	8-3377-01	介助車いす NR-100SB 紺	42,000	52,200
1563	8-2110-01	介助車 NP-200NC	34,000	40,000
1570	8-2239-01	車いすクッション SP414106-16	3,900	4,500
1570	8-2242-01	シートクッション WM464107-CP	4,700	5,500
1570	8-2241-01	車椅子用クッションWP464105-GL	4,700	5,500
1570	8-2241-02	車椅子用クッションWP464107-GL	5,200	6,000
1581	8-9173-01	固定型歩行器HK-110	19,000	20,000
1581	8-9174-01	固定型歩行器HK-120	20,000	21,000
1592	8-7034-01	シルバーカーCB-10NB ネイビー	22,000	27,000
1592	8-7034-02	シルバーカーCB-10BR ブラウン	22,000	27,000
1600	7-3786-01	ウォーキングステッキ白	3,500	2,980
1600	7-3786-02	ウォーキングステッキ黒	3,500	2,980
1600	7-3786-03	ウォーキングステッキ青	3,500	2,980
1607	8-6596-16	テーブルNJT-7575(M1)BCH	71,000	73,200
1607	8-6596-11	テーブルNJT-9090(M1)BCH	72,400	74,600
1607	8-6596-17	テーブルNJT-1875(M1)BCH	78,000	86,400
1607	8-6596-12	テーブルNJT-8012(M1)BCH	78,300	80,700
1607	8-6596-13	テーブルNJT-1890(M1)BCH	86,000	88,600
1607	8-6596-14	テーブルNJT-1612(M1)BCH	105,800	109,000
1607	8-6596-15	テーブルNJT-2412(M1)BCH	134,000	138,100
1608	8-9645-01	ダイニングチェアDC-640P BL	39,000	41,200
1608	8-9645-02	ダイニングチェアDC-640P GN	39,000	41,200
1608	8-9645-03	ダイニングチェアDC-640P PK	39,000	41,200
1610	7-1160-01	スタッキングチェアMW300VG1PBU	42,700	40,000
1610	7-1160-02	スタッキングチェアMW300VG1PGN	42,700	40,000
1610	7-1160-03	スタッキングチェアMW300VG1RO	42,700	40,000
1610	7-1160-04	スタッキングチェアMW300VG1LGR	42,700	40,000
1613	8-4705-01	食事前掛1030 ピンク	1,900	2,200
1613	8-4705-02	食事前掛1030 グリーン	1,900	2,200
1613	8-4705-03	食事前掛1030 ブルー	1,900	2,200
1616	7-3560-01	食事用エプロンPP-EB	2,200	1,700
1616	7-3560-02	食事用エプロンPP-EP	2,200	1,700
1616	7-3559-01	食事用エプロンすみれ	2,300	1,800
1616	7-3559-02	食事用エプロンさくら	2,300	1,800
1640	8-9567-01	差込便器NBP-81W	980	1,030
1641	7-4433-01	ステンレス便器本体	9,000	7,000
1671	0-5199-21	オムツ交換車 MWCA-P4607	72,000	74,000
1671	0-5199-11	オムツ交換車交換用バッグ ブルー	5,600	6,600
1672	8-4988-01	おむつ交換車YC-60-J-06020	120,000	90,000
1672	8-4988-11	おむつ交換車 交換用リネン袋 ブルー	3,700	3,500
1674	8-3153-01	オムツトrolley-YC-60-J-06012	98,000	70,000
1674	8-3153-11	オムツトrolley ブルーリネン袋	3,700	3,500
1678	0-5671-01	NB清拭車 NB812	210,000	230,000

■ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 70000

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1706	8-4822-01	シャワー車いすKS11-PF U字シート	135,000	160,000
1711	0-7312-11	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-005B	12,000	12,800
1711	0-7312-12	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-005P	12,000	12,800
1711	0-7312-13	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-004B	12,000	12,800
1711	0-7312-14	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-004P	12,000	12,800
1721	7-4361-01	孫の手ブラシ	3,000	2,500
1727	61-9952-97	HC-022-S 防水エプロン 紺 S	3,300	6,000
1727	61-9952-98	HC-022-M 防水エプロン 紺 M	3,650	6,000
1727	61-9952-99	HC-022-L 防水エプロン 紺 L	4,000	6,000
1736	8-5564-01	介護寝巻 9500(男性用M)	3,700	3,950
1736	8-5564-02	介護寝巻 9500(男性用L)	3,700	3,950
1736	8-5564-03	介護寝巻 9500(女性用M)	3,700	3,950
1736	8-5564-04	介護寝巻 9500(女性用L)	3,700	3,950
1766	7-4912-51	吸湿ハンガーシートグリーン 3枚セット	5,000	3,800
1766	7-4912-01	吸湿ハンガーシートグリーン	1,800	1,400
1769	8-2193-01	抗ウィルス白衣 男性用 Mサイズ	5,100	6,850
1769	8-2193-02	抗ウィルス白衣 男性用 Lサイズ	5,100	6,850
1769	8-2193-03	抗ウィルス白衣 男性用 LLサイズ	5,100	6,850
1769	8-2193-04	抗ウィルス白衣 女性用 Sサイズ	5,100	6,850
1769	8-2193-05	抗ウィルス白衣 女性用 Mサイズ	5,100	6,850

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1769	8-2193-06	抗ウィルス白衣 女性用 Lサイズ	5,100	6,850
1783	7-3283-01	クロッグライトCLW220	3,400	3,600
1783	7-3283-02	クロッグライトCLW230	3,400	3,600
1783	7-3283-03	クロッグライトCLW240	3,400	3,600
1783	7-3283-04	クロッグライトCLW250	3,400	3,600
1783	7-3283-05	クロッグライトCLW260	3,400	3,600
1783	7-3283-06	クロッグライトCLW270	3,400	3,600
1783	7-3283-07	クロッグライトCLW280	3,400	3,600
1783	7-3284-01	クロッグライトCLB220	3,400	3,600
1783	7-3284-02	クロッグライトCLB230	3,400	3,600
1783	7-3284-03	クロッグライトCLB240	3,400	3,600
1783	7-3284-04	クロッグライトCLB250	3,400	3,600
1783	7-3284-05	クロッグライトCLB260	3,400	3,600
1783	7-3284-06	クロッグライトCLB270	3,400	3,600
1783	7-3284-07	クロッグライトCLB280	3,400	3,600
1803	0-9530-01	ナーイスはさみ UK-1200A ピンク	1,200	1,300
1803	0-9530-02	ナーイスはさみ UK-1200A 黄色	1,200	1,300
1803	0-9530-03	ナーイスはさみ UK-1200Aグリーン	1,200	1,300
1803	0-9530-04	ナーイスはさみ UK-1200A ブルー	1,200	1,300



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価 格 改 定 表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、**2019年4月1日**より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	2-7588-11	滅菌希釈水 OR-9	15,500	15,800
1	2-7588-12	滅菌希釈水 OR-90	5,800	6,000
3	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,400	65,800
3	2-7522-01	アンプル培地 MHA000P2E	12,800	13,200
3	2-7522-02	アンプル培地 MHA000P2T	13,100	13,400
3	2-7522-05	アンプル培地 PD20047S0	12,200	12,500
15	2-130-01	ブース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)千個	38,500	42,000
18	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,800	6,160
18	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	6,900	7,320
18	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,900	7,320
18	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,900	7,320
18	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,900	7,320
18	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,900	7,320
18	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,900	7,320
18	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	31,600	32,500
19	2-4222-01	エアサンブラー1.09227.0001	498,000	501,000
19	2-4222-02	エアサンブラー1.09191.0001	930,000	982,000
19	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	33,700	34,700
19	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	32,400	33,400
19	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	21,500	22,200
19	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	35,200	36,200
20	2-2798-01	エアサンブラーRCSハイフロータッチ	781,000	801,000
20	2-2798-12	エアサンブラー専用培地TSM	28,200	29,000
20	2-2798-14	エアサンブラー専用培地SDX	28,200	29,000
31	6-8664-03	アネロバックケンキA41システムジャー用	12,900	13,400
32	6-8668-01	角型ジャー アネロバックA-111 2入	11,400	12,000
32	6-8668-02	角型ジャー アネロバック用 A-110	7,000	7,500
32	6-8668-03	角型ジャー アネロバック用 A-112	10,000	11,000
34	3-5101-01	A. bacillus属検出キット	110,000	98,000
34	3-5101-02	ホップ耐性菌検出キット	120,000	108,000
34	3-5101-11	サーマルサイクラー-Veriflow	750,000	900,000
34	3-5101-12	オプティカルリーダー	1,050,000	1,200,000
41	3-3306-01	DiluFlowPro シングルポンプ	790,000	630,000
41	3-3306-02	DiluFlowPro ダブルポンプ	920,000	780,000
41	3-5273-01	自動希釈装置501.103	650,000	560,000
41	3-5273-02	自動希釈装置501.203	800,000	640,000
44	2-6391-01	サニスベックテストバッグ フィルタ付	12,900	13,500
44	2-6391-02	サニスベックテストバッグ フィルタ無し	9,030	9,300
44	2-6391-03	サニスベックテストバッグ・ミニフィルタ付	8,900	12,000
44	2-6391-06	サニスベックテストバッグソフトフィルタ付	8,800	9,100
45	2-2015-01	サニスベック検体バッグ 1000枚	18,000	19,400
45	6-8831-01	ストマフィルター NEOタイプ	13,300	14,000
47	2-3300-01	サニスベック滅菌希釈水ORP-90	7,500	7,700
47	2-3300-02	サニスベック滅菌希釈水ORP-225	6,000	6,200
47	2-3300-03	サニスベック滅菌希釈水ORP-2000	9,000	9,200
47	2-7588-11	滅菌希釈水 OR-9	15,500	15,800
47	2-7588-12	滅菌希釈水 OR-90	5,800	6,000
47	6-9692-01	滅菌希釈液 S-9 (500本入)	20,000	20,800
47	6-9692-02	滅菌希釈液 S-90 (60本入)	6,600	7,500
47	6-9692-03	滅菌希釈液 P-90 80入	8,000	8,800
47	6-9692-04	滅菌希釈液 P-225 30入	6,000	6,800
75	2-7179-01	オートクレーブ(ラボ用) LSX-300	550,000	570,000
75	2-7179-02	オートクレーブ(ラボ用) LSX-500	650,000	670,000
75	2-7179-03	オートクレーブ(ラボ用) LSX-700	780,000	800,000
79	7-5342-01	バイオロジカルインジケータ S3060	45,000	59,000
80	2-3646-01	殺菌線保管庫 UV-180 白	28,000	26,500
82	6-239-01	ポリシリンダー 10ML	210	230
82	6-239-02	ポリシリンダー 25ML	250	270
82	6-239-03	ポリシリンダー 50ML	320	350
82	6-239-06	ポリシリンダー 250ml	480	550
88	2-3026-27	ニチベツEXⅡ NPX2-2	30,000	31,500
88	2-3026-21	ニチベツEXⅡ NPX2-10	30,000	31,500
88	2-3026-22	ニチベツEXⅡ NPX2-20	27,000	28,500
88	2-3026-23	ニチベツEXⅡ NPX2-100	27,000	28,500
88	2-3026-24	ニチベツEXⅡ NPX2-200	27,000	28,500
88	2-3026-25	ニチベツEXⅡ NPX2-1000	27,000	28,500
88	2-3026-26	ニチベツEXⅡ NPX2-5000	30,000	31,500
88	2-3026-28	ニチベツEXⅡ NPX2-10000	37,000	38,500
89	1-1858-01	ニチベツプレミアム00-NPP-2	33,000	34,000
89	1-1858-02	ニチベツプレミアム00-NPP-10	33,000	34,000
89	1-1858-03	ニチベツプレミアム00-NPP-20	30,000	31,000
89	1-1858-04	ニチベツプレミアム00-NPP-100	30,000	31,000
89	1-1858-05	ニチベツプレミアム00-NPP-200	30,000	31,000
89	1-1858-06	ニチベツプレミアム00-NPP1000	30,000	31,000
89	1-1858-07	ニチベツプレミアム00-NPP5000	35,000	36,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	1-1858-08	ニチベツプレミアム00NPP10000	40,000	41,000
89	1-1858-09	ニチベツプレミアムLT00-NLT-2	34,000	35,000
89	1-1858-10	ニチベツプレミアム 00-NLT-10	34,000	35,000
89	1-1858-11	ニチベツプレミアム 00-NLT-20	31,000	32,000
89	1-1858-12	ニチベツプレミアム00-NLT100	31,000	32,000
89	1-1858-13	ニチベツプレミアム00-NLT200	31,000	32,000
89	1-1858-14	ニチベツLT00-NLT1000	31,000	32,000
91	2-7166-13	バケツ S4096-02	46,000	52,000
91	2-7166-15	遠心機アクセサリ 7150-01	26,000	32,000
91	2-7166-20	遠心機アクセサリ A1500-04	16,000	18,000
91	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	46,500	48,700
92	6-214-10	ビーカー シバタ 5000ml	10,400	11,000
92	6-214-21	ビーカー010020-1000051	25,100	26,500
94	6-017-07	三角フラスコ 2000ml シバタ	4,800	6,500
94	6-017-08	三角フラスコ 3000ml シバタ	6,400	7,800
94	6-017-20	三角フラスコ010530-500051A	10,700	13,000
98	1-2118-01	電子天びん NVT1601JP/2	36,800	37,600
98	1-2118-02	電子天びん NVT3201JP/2	36,800	37,600
98	1-2118-03	電子天びん NVT10001JP/2	36,800	37,600
104	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	79,200	79,600
104	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	65,400	65,800
104	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,400	65,800
104	2-7557-04	滅菌済フィルターAABG047S6	73,700	74,100
104	2-7557-05	滅菌済フィルターAAWG047S6	73,700	74,100
104	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	45,200	46,500
104	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	44,700	45,900
104	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	44,700	45,900
104	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	44,700	45,900
104	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGG474	45,300	46,600
104	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	45,300	46,600
104	3-3442-01	ディスペンサーカーブEZCURVE01	286,000	293,000
104	3-3442-02	ディスペンサーカーブEZCURVEAC	248,000	254,000
104	2-7522-01	アンプル培地 MHA000P2E	12,800	13,200
104	2-7522-02	アンプル培地 MHA000P2T	13,100	13,400
104	2-7522-03	アンプル培地 MHA00P2TT	13,100	13,400
104	2-7522-06	アンプル培地MHA000P2N	13,100	13,400
104	2-7522-05	アンプル培地 PD20047S0	12,200	12,500
106	2-7548-05	ゴム栓用アダプター 4701	7,400	7,800
106	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	27,000	28,000
106	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	45,000	47,000
106	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	27,000	29,000
106	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	30,000	31,000
106	2-7520-24	マニホールDEZFITHOLD1	202,000	209,000
106	2-7520-11	マニホールDEZFITHOLD3	331,000	338,000
106	2-7520-25	マニホールDEZFITHOLD6	550,000	562,000
106	2-7520-02	ステリフィルホルダー XX1104710	12,200	12,800
106	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,700	7,040
106	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	22,800	23,500
106	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	20,600	21,200
106	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	34,400	35,200
107	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	451,000	464,000
107	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	19,500	20,100
107	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	19,500	20,100
107	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMCO120	30,100	31,600
107	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMCO120	33,000	34,600
107	2-7521-08	ミリフレックスプラスMXSMCET24	15,400	16,000
107	2-7521-09	ミリフレックスプラスMXSMCMC24	15,400	16,000
107	2-7521-10	ミリフレックスプラスMXSMBPA48	30,600	31,600
107	2-7521-11	ミリフレックスプラスMXSMCRA48	29,900	30,700
107	2-7521-12	ミリフレックスプラスMXSMCTS48	29,700	30,500
107	2-7521-13	ミリフレックスプラスMXSMCYM48	30,600	31,600
107	2-7521-14	ミリフレックスプラスMXSMPIA48	31,800	32,700
107	2-7521-15	ミリフレックスプラスMXSMCSD48	29,700	30,500
107	2-7521-16	ミリフレックスプラスMXSMCSP48	38,800	39,900
108	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	201,000	208,000
108	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	13,800	14,300
110	1-7390-01	セルロース円筒濾紙 10350219	8,600	8,800
110	1-7390-02	セルロース円筒濾紙 2800-280	8,500	8,700
112	6-8663-02	滅菌シャーレFX φ90 10枚×50包	9,700	11,200
112	2-8648-01	ベトリスライド PDMA04700	17,900	18,400
120	6-355-01	アルミキャップ M-1	90	110
120	6-355-02	アルミキャップ M-2	108	126
120	6-355-03	アルミキャップ M-3	110	130
120	6-355-04	アルミキャップ M-4	116	134
120	6-355-05	アルミキャップ M-5	120	138

■サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
120	6-355-06	アルミキャップ M-6	128	144
120	6-355-07	アルミキャップ M-7	132	148
120	6-355-08	アルミキャップ M-8	138	156
122	2-6424-01	ディスボループ 1μl 2000入	17,000	17,600
122	2-6424-02	ディスボループ 10μl 2000入	17,000	17,600
122	2-6424-03	ディスボニードル 2000入	17,000	17,600
133	2-3878-01	乾式粉碎機チューブミルコントロール	200,000	220,000
133	2-3878-11	チューブ式乾式粉碎機MT40	7,400	9,000
134	1-3176-41	カートリッジ純水器 G-1HB	42,200	44,300
134	1-3176-02	カートリッジ純水器 G-5D	51,000	53,500
134	1-3176-03	カートリッジ純水器 G-10D	82,500	86,600
134	1-3176-04	カートリッジ純水器 G-20C	147,000	155,000
134	1-3176-22	カートリッジ純水器 G-5D樹脂再生費	8,400	8,990
134	1-3176-23	カートリッジ純水器 G-10D樹脂再生費	15,750	16,850
134	1-3176-24	カートリッジ純水器 G-20C樹脂再生費	27,300	29,200
134	1-3176-61	水質表示灯 RG-8A	16,000	16,500
134	1-3176-31	電気伝導率計RG-12	39,800	41,000
134	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	169,000	173,000
134	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	216,000	221,000
134	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	7,800	8,000
144	1-8018-01	ミラクルパック 35-1 平袋S 50入	3,000	3,300
144	1-8018-02	ミラクルパック 35-2 平袋M 50入	4,250	4,550
144	1-8018-03	ミラクルパック 35-3 平袋L 50入	5,250	5,600
144	1-8018-04	ミラクルパック35-4 平袋LL 50入	6,500	6,900
144	1-8018-05	ミラクルパック 35-5角底袋小 50入	8,000	9,500
144	1-8018-06	ミラクルパック 35-6角底袋中 50入	8,600	10,300
144	1-8018-07	ミラクルパック 35-7角底袋大 50入	9,600	11,100
145	2-7262-01	ステンレス分解バサミ 190mm	4,800	5,250
145	6-531-13	ステンレス製ピンセット 115mm	140	150
145	6-531-01	ステンレス製ピンセット 125mm	180	200
145	6-531-02	ステンレス製ピンセット 150mm	260	280
145	6-531-03	ステンレス製ピンセット 180mm	320	340
145	6-531-04	ステンレス製ピンセット 210mm	780	880
145	6-531-05	ステンレス製ピンセット 240mm	1,060	1,150
145	6-531-06	ステンレス製ピンセット 300mm	1,360	1,500
145	6-531-14	ステンレス製ピンセット 360mm	6,000	6,200
145	6-531-15	ステンレス製ピンセット 450mm	10,600	11,000
145	6-531-08	ステンレス製ピンセット 歯科曲160mm	1,670	1,750
145	6-531-10	ステンレス製ピンセット AA125	200	210
145	6-531-11	ステンレス製ピンセット AA150	300	310
145	6-531-12	ステンレス製ピンセット デッキ125mm	190	200
167	2-3723-01	デスク LCS-107HCG	39,000	41,000
167	2-3723-02	デスク LCS-127HCG	42,700	44,800
167	2-3723-03	デスク LCS-147HCG	54,100	56,800
167	2-3723-05	デスク LCS-042CG 2段	40,500	42,500
167	2-3723-04	デスク LCS-043CG 3段	41,000	43,100
172	3-1145-02	バイオクリンベンチ ICB-1300J	1,240,000	1,390,000
172	3-1145-03	バイオクリンベンチ ICB-1600J	1,410,000	1,580,000
172	3-1145-04	バイオクリンベンチ ICB-1910J	1,620,000	1,810,000
188	3-4718-14	真空調理用芯温度計セットムース	2,400	2,500
202	2-6121-01	赤外線式電子水分計 MB-30	178,000	196,000
202	2-3673-11	水分計 ディスポ皿	4,300	4,400
202	2-3673-12	水分計 グラスファイバシート	5,400	5,600
203	2-5791-01	ポータブル水分活性装置 Pawkit	265,000	300,000
207	2-9874-11	Easy Direct PCソフト	68,600	70,200
207	2-9874-12	EG11-BNC pH電極(水溶)	23,100	23,700
207	2-9874-13	EG13-BNC pH電極(非水)	23,100	23,700
207	2-9874-14	EM45-BNC 沈殿センサー	23,100	23,700
207	2-9874-15	EM43-BNC KfVセンサー	23,100	23,700
207	2-9874-16	inlabScience 高機能pH電極	36,200	37,000
207	2-9874-17	inlabScience用ケーブル	5,500	5,700
208	3-4719-01	pHメーター本体 HI2002-01	77,000	81,000
208	2-9880-11	pH複合電極 HI11310	26,000	28,000
208	3-4719-11	pH複合電極 FC2020	32,000	35,000
208	3-4719-12	pH複合電極 FC2100	34,000	37,000
208	3-4719-13	pH複合電極 FC2320	40,000	43,000
208	3-4719-14	pH複合電極 HI 10480	37,000	39,500
208	2-9880-01	pH・EC・DOメータHI2020-01	88,000	92,000
208	2-9880-02	pH・EC・DOメータHI2030-01	128,000	132,000
208	2-9880-03	pH・EC・DOメータHI2040-01	128,000	132,000
208	2-9880-11	pH複合電極 HI11310	26,000	28,000
208	2-9880-12	pH複合電極 HI11311	30,000	32,000
208	2-9880-13	pH複合電極 HI12300	19,500	21,000
208	2-9880-14	pH複合電極 HI12301	22,000	23,000
208	2-9880-15	pH複合電極 HI10530	33,000	35,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
208	2-9880-16	pH複合電極 HI10430	34,000	36,000
208	2-9880-17	EC電極 HI763100	65,000	67,000
208	2-9880-18	DO電極 HI764080	65,000	67,000
209	3-4832-01	pHイオン水質計電極STARA2146	300,000	309,000
209	3-4832-02	pHイオン水質計電極STARA2147	300,000	309,000
209	3-4833-01	pH／イオン水質計VSTAR40A2	350,000	360,000
209	3-4833-02	pH／イオン水質計8611BNWP	93,000	95,000
209	1-8202-01	アンモニア電極 9512BNWP	110,000	113,000
209	1-8202-02	シアン複合電極 9606BNWP	130,000	134,000
209	1-8202-03	フッ素複合電極 9609BNWP	130,000	134,000
209	1-8202-04	塩素複合電極 9617BNWP	116,000	120,000
209	1-8202-05	硝酸複合電極 9707BNWP	128,000	131,000
209	1-8202-06	カルシウム複合電極 9720BNWP	135,000	139,000
221	1-3226-11	全濃度域用試薬 HI 93735-0	22,600	23,200
221	1-3226-12	低濃度域用試薬 HI 93735-00	7,800	8,000
221	1-3226-13	中濃度域用試薬 HI 93735-01	7,800	8,000
221	1-3226-14	高濃度域用試薬 HI 93735-02	7,800	8,000
221	1-3226-15	測定用ガラスセル HI 731331	4,200	4,400
221	1-3226-16	セル用キャップ HI 731335	2,300	2,500
224	2-8917-11	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-01	3,900	4,000
224	2-8917-12	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-03	10,900	11,200
224	2-8917-14	全塩素粉末試薬 HI 93711-01	3,900	4,000
224	2-8917-15	全塩素粉末試薬 HI 93711-03	10,900	11,200
224	2-8917-18	セル用キャップ HI 731335	2,300	2,500
234	5-4071-01	灰分測定用灰ざら(角型) CW-1	1,020	1,120
234	5-4071-02	灰分測定用灰ざら(角型) CW-2	1,450	1,600
234	5-4071-03	灰分測定用灰ざら(角型) CW-3	1,800	1,980
234	5-4072-01	灰分測定用灰ざら(丸型) CW-1	680	750
234	5-4072-02	灰分測定用灰ざら(丸型) CW-2	840	920
234	5-4072-03	灰分測定用灰ざら(丸型) CW-3	930	1,020
240	2-4245-11	テストキット 1. 14560. 0001	12,500	13,100
240	2-4245-12	テストキット 1. 01796. 0001	12,500	13,100
240	2-4245-13	テストキット 1. 14547. 0001	12,600	13,200
240	2-4245-14	テストキット 1. 00609. 0001	12,600	13,200
240	2-4245-15	テストキット 1. 00594. 0001	13,200	13,800
240	2-4245-16	テストキット 1. 14739. 0001	12,600	13,200
240	2-4245-17	テストキット 1. 14558. 0001	12,600	13,200
240	2-4245-18	テストキット 1. 14544. 0001	12,600	12,900
240	2-4245-19	テストキット 1. 14559. 0001	12,600	13,200
240	2-4245-20	テストキット 1. 14730. 0001	11,900	12,500
240	2-4245-22	テストキット 1. 01764. 0001	16,600	17,400
240	2-4245-23	テストキット 1. 01787. 0001	16,600	17,400
240	2-4245-24	テストキット 1. 14834. 0001	13,800	14,400
240	2-4245-25	テストキット 1. 14731. 0001	15,900	16,700
240	2-4245-26	テストキット 1. 14562. 0001	16,800	17,200
240	2-4245-27	テストキット 1. 00615. 0001	16,800	17,600
240	2-4245-28	テストキット 1. 14552. 0001	14,400	15,100
240	2-4245-29	テストキット 1. 14563. 0001	14,100	14,800
240	2-4245-30	テストキット 1. 14764. 0001	14,100	14,800
240	2-4245-31	テストキット 1. 00614. 0001	14,100	14,800
240	2-4245-32	テストキット 1. 00613. 0001	16,500	17,300
240	2-4245-33	テストキット 1. 14763. 0001	16,500	17,300
240	2-4245-34	テストキット 1. 14549. 0001	13,000	13,600
240	2-4245-35	テストキット 1. 14553. 0001	13,200	13,800
240	2-4245-36	テストキット 1. 00809. 0001	13,000	13,600
240	2-4245-37	テストキット 1. 14543. 0001	14,300	14,700
240	2-4245-38	テストキット 1. 14729. 0001	14,300	15,000
240	2-4245-39	テストキット 1. 14546. 0001	13,400	14,000
240	2-4245-40	テストキット 1. 00616. 0001	13,400	13,700
252	1-503-03	ビスコテスター スタンド	10,000	18,000
268	3-4803-01	真空袋GT-1525	800	850
268	3-4803-02	真空袋GT-2030	1,220	1,300
268	3-4803-03	真空袋GT-3040	2,350	2,500
268	3-4804-01	真空袋XS-1525	1,070	1,100
268	3-4804-02	真空袋XS-2030	1,620	1,700
268	3-4804-03	真空袋XS-3040	3,240	3,800
270	2-3647-01	試薬 500ml酢酸 O10-00125	850	900
270	2-3647-05	試薬 酢酸アンモニウムO10-01935	1,400	1,450
270	2-3647-36	メチルイソブチルケトン130-02355	1,000	1,050
270	2-3647-37	メチレンブルー・3水和130-02632	4,500	4,900
270	2-3647-43	試薬25g臭化カリウム160-06442	1,250	1,280
270	2-3647-55	試薬 酢酸Na 無水 190-01335	1,500	1,550
270	2-3647-60	クエン酸三Na・2水和190-01975	1,600	1,650
270	2-3647-62	試薬 亜硫酸水素Na 190-01655	1,000	1,100
270	2-3647-64	試薬 メタ重亜硫酸Na190-03425	1,500	1,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
270	2-3647-67	試薬 チオ硫酸ナトリウム・5水和物	1,600	1,650
270	3-4763-08	安息香酸ナトリウム47007055	2,100	2,150
284	2-3844-01	金属探知器BHGDN	20,000	23,500
285	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパWS-B	600	480
285	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパWS-W	600	480
285	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパWS-R	600	480
285	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパWL-B	900	720
285	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパWL-W	900	720
285	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパWL-R	900	720
285	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパS-B	800	640
285	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパS-W	800	640
285	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパS-R	800	640
285	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパL-B	1,480	1,180
285	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパL-W	1,480	1,180
285	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパL-R	1,480	1,180
286	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	1,000	800
286	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	1,000	800
286	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	1,000	800
286	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,600	1,280
286	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,600	1,280
286	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,600	1,280
286	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	22,300	17,800
286	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	22,300	17,800
286	3-4937-03	メタルディテクトショベルS-R	22,300	17,800
286	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	24,300	19,000
286	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	24,300	19,000
286	3-4937-06	メタルディテクトショベルL-R	24,300	19,000
304	6-9730-01	サニークール手袋 エコロジー L	1,570	1,650
304	6-9730-02	サニークール手袋 エコロジー M	1,570	1,650
304	6-9730-03	サニークール手袋 エコロジー S	1,570	1,650
304	6-9730-04	サニークール手袋エコロジー ブルーL	1,570	1,650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
304	6-9730-05	サニークール手袋エコロジー ブルーM	1,570	1,650
304	6-9730-06	サニークール手袋エコロジー ブルーS	1,570	1,650
304	6-9730-51	サニークール手袋エコロジーL白 ケース売	39,800	42,000
304	6-9730-52	サニークール手袋エコロジーM白 ケース売	39,800	42,000
304	6-9730-53	サニークール手袋エコロジーS白 ケース売	39,800	42,000
304	6-9730-54	サニークール手袋エコロジーL青 ケース売	39,600	42,000
304	6-9730-55	サニークール手袋エコロジーM青 ケース売	39,600	42,000
304	6-9730-56	サニークール手袋エコロジーS青 ケース売	39,600	42,000
307	8-1054-01	サニメントロング手袋 エンボスL100入	2,550	2,650
307	8-1054-02	サニメントロング手袋 エンボスM100入	2,550	2,650
307	8-1054-11	サニメントロング手袋エンボス無 L	2,100	2,200
307	8-1054-12	サニメントロング手袋エンボス無 M	2,100	2,200
307	1-4690-01	サニメントスーパーロング手袋120枚入り	3,100	3,200
336	8-1076-01	ディスボ長靴カバー 50入	8,600	8,850
338	8-1075-01	ディスボシューズカバー 50入	6,650	7,700
340	2-3725-01	シューズボックス SBK-9	33,000	39,900
340	2-3725-02	シューズボックス SBK-12	40,600	48,300
340	2-3725-03	シューズボックス SBK-15	48,800	57,800
340	2-3725-04	シューズボックス SBK-18	56,400	66,200
383	2-3724-01	清掃用具ロッカー SWA-455	33,600	35,300
383	2-3724-02	清掃用具ロッカー SWA-600	41,600	43,700
383	2-3724-03	清掃用具ロッカー SWA-N900	71,400	75,000
403	3-4753-03	高性能保温食缶GBB-10CP	50,000	52,000
403	3-4753-04	高性能保温食缶GBB-14CP	60,000	62,000
406	3-4736-01	ロールボックス/パレットMJR-1	26,400	29,000
406	3-4736-02	ロールボックス/パレットMJR-2	26,900	29,000
406	3-4736-03	ロールボックス/パレットMJR-3	27,300	29,500
406	3-4736-04	ロールボックス/パレットMJR-4	30,000	33,000
406	3-4736-05	ロールボックス/パレットMJR-5	30,900	33,500
406	3-4737-01	スライドカートSSC-6-2	35,500	38,500



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価 格 改 定 表

アスレ研究設備カタログ2018

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■アスレ研究設備カタログ2018

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
96	3-3992-01	ステンレス製天吊りフードTH-250	72,000	84,000
96	3-3992-02	ステンレス製天吊りフードTH-300	78,000	93,000
96	3-3992-03	ステンレス製天吊りフードTH-350	85,000	100,000
96	3-3992-04	ステンレス製天吊りフードTH-400	100,000	120,000
96	3-3992-05	ステンレス製天吊りフードTH-450	110,000	126,000
96	3-3992-06	ステンレス製天吊りフードTH-500	116,000	137,000
98	3-4577-01	クリーンドラフト CSP-1200	2,470,000	2,720,000
98	3-4577-02	クリーンドラフト CSP-1500	2,650,000	2,920,000
98	3-4577-03	クリーンドラフト CSP-1800	3,070,000	3,380,000
98	3-4577-04	クリーンドラフト CDP-1200	2,550,000	2,810,000
98	3-4577-05	クリーンドラフト CDP-1500	2,790,000	3,070,000
98	3-4577-06	クリーンドラフト CDP-1800	3,190,000	3,510,000
99	3-4578-01	クリーンドラフト CSS-1200	2,260,000	2,490,000
99	3-4578-02	クリーンドラフト CSS-1500	2,360,000	2,600,000
99	3-4578-03	クリーンドラフト CSS-1800	2,620,000	2,880,000
99	3-4578-04	クリーンドラフト CDS-1200	2,370,000	2,600,000
99	3-4578-05	クリーンドラフト CDS-1500	2,570,000	2,830,000
99	3-4578-06	クリーンドラフト CDS-1800	2,850,000	3,134,000
283	3-7678-01	ピグボリモジュラスビルデッキPAK524	73,000	76,600
283	3-7678-02	ピグボリモジュラスビルデッキPAK529	102,500	108,000
283	3-7678-03	ピグボリモジュラスビルデッキPAK531	130,800	137,000
283	3-7678-11	ピグボリモジュラスビルデッキPAK538	99,800	105,000
283	3-7675-01	ペイパートラップドラムカバーJ26754	98,800	115,000
296	3-1448-11	クリーンブースPS1515A-7	264,000	270,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
296	3-1448-12	クリーンブースPS1520A-7	277,000	283,000
296	3-1448-13	クリーンブースPS2020A-7	282,000	288,000
296	3-1448-14	クリーンブースPS2025A-7	326,000	331,000
296	3-1448-15	クリーンブースPS2525A-7	329,000	334,000
296	3-1448-16	クリーンブースPS2530A-7	399,000	404,000
296	3-1448-17	クリーンブースPS3030A-7	628,000	638,000
296	3-1461-11	クリーンブースPS1515A-6	280,000	285,000
296	3-1461-12	クリーンブースPS1520A-6	293,000	298,000
296	3-1461-13	クリーンブースPS2020A-6	395,000	405,000
296	3-1461-14	クリーンブースPS2025A-6	428,000	438,000
296	3-1461-15	クリーンブースPS2525A-6	431,000	441,000
296	3-1461-16	クリーンブースPS2530A-6	500,000	510,000
296	3-1461-17	クリーンブースPS3030A-6	740,000	754,000
310	3-1143-02	クリーンベンチ ICB-1300	940,000	1,040,000
310	3-1143-03	クリーンベンチ ICB-1600	1,110,000	1,280,000
310	3-1143-04	クリーンベンチ ICB-1910	1,350,000	1,500,000
312	3-1148-01	クリーンベンチ ICBT-840	530,000	538,000
312	3-1148-02	クリーンベンチ ICBT-1300	653,000	668,000
312	3-3994-01	クリーンベンチICB-840P	620,000	628,000
312	3-3994-02	クリーンベンチICB-1300P	830,000	845,000
314	3-1145-02	バイオクリーンベンチ ICB-1300J	1,240,000	1,390,000
314	3-1145-03	バイオクリーンベンチ ICB-1600J	1,410,000	1,580,000
314	3-1145-04	バイオクリーンベンチ ICB-1910J	1,620,000	1,810,000



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2019

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
79	3-6589-01	液体吸収マット GAM75	11,400	10,400
79	3-6589-02	液体吸収マット OAM75	9,800	8,800
79	3-6589-03	液体吸収マット CAM75	14,000	13,000

 **アズワン株式会社**

☐ 大阪本社

☐ 東京支店

☐ つくば営業所

☐ 神戸営業所

☐ 横浜支店

☐ 大宮営業所

☐ 広島営業所

☐ 名古屋支店

☐ 西東京営業所

☐ 高松営業所

☐ 札幌営業所

☐ 静岡営業所

☐ 福岡営業所

☐ 仙台営業所

☐ 京都営業所

☐ 沖縄営業所

価 格 改 定 表

アズツール 生産現場向け副資材カタログ2018-2019

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、**2019年4月1日**より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■アズツール 生産現場向け副資材カタログ2018-2019

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
24	2-9722-01	軽量標識ロープY9#-20	250	280
24	2-9722-02	軽量標識ロープY12#-20	430	480
26	61-3382-28	JH-25S 安全標識	1,000	1,300
31	3-6589-01	液体吸収マット GAM75	11,400	10,400
31	3-6589-02	液体吸収マット OAM75	9,800	8,800
31	3-6589-03	液体吸収マット CAM75	14,000	13,000
31	3-6607-01	ラミネート液体吸収マット GLAM75	18,000	12,400
31	3-6607-02	ラミネート液体吸収マット OLAM75	12,800	10,800
31	3-6607-03	ラミネート液体吸収マット CLAM75	18,000	15,000
31	3-6577-01	液体吸収ロール GAR75	12,000	9,800
31	3-6577-02	液体吸収ロール OAR75	11,200	8,800
31	3-6577-03	液体吸収ロール CAR75	19,800	16,000
31	3-6606-01	液体吸収ソックス GAS165	12,000	9,800
31	3-6606-02	液体吸収ソックス OAS165	12,000	9,800
31	3-6606-03	液体吸収ソックス CAS165	15,000	12,000
32	3-7346-01	クリーナー APPQO550-SET	86,900	91,300
34	4-552-01	ブラシマット HM1	2,500	1,900
34	4-552-02	ブラシマット HM2	1,800	1,400
43	3-7172-01	フィルターバッグDFG001PP1R	38,960	41,000
43	3-7172-02	フィルターバッグDFG005PP1R	38,960	41,000
43	3-7172-03	フィルターバッグDFG010PP1R	38,960	41,000
43	3-7172-04	フィルターバッグDFG025PP1R	38,960	41,000
43	3-7172-05	フィルターバッグDFG050PP1R	38,960	41,000
43	3-7172-06	フィルターバッグDFG100PP1R	38,960	41,000
43	3-7348-01	フィルターバッグDFG001PP2R	109,920	115,800
43	3-7348-02	フィルターバッグDFG005PP2R	109,920	115,800
43	3-7348-03	フィルターバッグDFG010PP2R	109,920	115,800
43	3-7348-04	フィルターバッグDFG025PP2R	109,920	115,800
43	3-7348-05	フィルターバッグDFG050PP2R	109,920	115,800
43	3-7348-06	フィルターバッグDFG100PP2R	109,920	115,800
43	3-7175-01	カートリッジ ESNC01NN002N	103,000	113,300
43	3-7175-02	カートリッジ ESNC01NN005N	95,200	104,700
43	3-7175-03	カートリッジ ESNC01NN010N	76,000	83,600
43	3-7175-04	カートリッジ ESNC01NN015N	76,000	83,600
43	3-7175-05	カートリッジ ESNC01NN020N	72,700	80,000
43	3-7175-06	カートリッジ ESNC01NN040N	68,700	75,600
43	3-7175-07	カートリッジ ESNC01NN075N	65,000	71,500
43	3-7175-08	カートリッジ ESNC01NN100N	61,200	67,300
43	3-7175-09	カートリッジ ESNC01NN150N	57,400	63,000
43	3-7168-01	フィルターカートリッジ ACFS01NG	55,700	58,600
43	3-7168-02	フィルターカートリッジ ACFS02NG	112,000	117,800
43	3-7168-03	フィルターカートリッジ ACFS03NG	168,000	176,500
43	3-7174-21	フィルタカートリッジB12D05S(S)	76,400	80,000
43	3-7174-22	フィルタカートリッジB12D10S(S)	76,400	80,000
43	3-7174-23	フィルタカートリッジB12D10C(S)	76,400	80,000
43	3-7174-24	フィルタカートリッジB12D30S(S)	79,400	83,400
43	3-7174-25	フィルタカートリッジB12D30C(S)	79,400	83,400
43	3-7174-26	フィルタカートリッジB12D50S(S)	79,400	83,400
43	3-7174-27	フィルタカートリッジB12D50C(S)	79,400	83,400
43	3-7174-28	フィルタカートリッジB12D60S(S)	82,400	86,500
43	3-7174-29	フィルタカートリッジB12D60C(S)	82,400	86,500
43	3-7174-30	フィルタカートリッジB12D90S(S)	93,400	98,000
43	3-7174-31	フィルタカートリッジB12D01A(S)	76,400	80,200
43	3-7174-12	フィルタカートリッジ12ZPW1-SSZ	1,180,000	1,266,000
44	3-7173-16	フィルタカートリッジ12ZPW1-SSZ	1,180,000	1,266,000
44	3-7167-01	カートリッジBLA020B01BA	32,000	36,600
44	3-7167-02	カートリッジBLA020B02BA	70,200	73,700
44	3-7167-03	カートリッジBLA045B01BA	32,000	36,600
44	3-7167-04	カートリッジBLA045B02BA	70,200	73,700
44	3-7167-05	カートリッジBLA065B01BA	32,000	36,600
44	3-7167-06	カートリッジBLA065B02BA	70,200	73,700
44	3-7167-07	カートリッジBLA080B01BA	32,000	36,600
44	3-7167-08	カートリッジBLA080B02BA	70,200	73,700
44	3-7347-01	カートリッジBNA020F01BA	63,700	66,900
44	3-7347-02	カートリッジBNA020F02BA	106,700	112,000
44	3-7347-03	カートリッジBNA045F01BA	63,700	66,900
44	3-7347-04	カートリッジBNA045F02BA	106,700	112,000
44	3-7347-05	カートリッジBNA065F01BA	63,700	66,900
44	3-7347-06	カートリッジBNA065F02BA	106,700	112,000
44	3-7170-10	フィルターシステムC1-J1-SZV	182,500	191,000
44	3-7171-01	カートリッジHF40PP001C01	115,400	127,000
44	3-7171-02	カートリッジHF40PP002C01	115,400	127,000
44	3-7171-03	カートリッジHF40PP005C01	115,400	127,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
44	3-7171-04	カートリッジHF40PP010C01	115,400	127,000
44	3-7171-05	カートリッジHF40PP015C01	115,400	127,000
44	3-7171-06	カートリッジHF40PP025C01	115,400	127,000
44	3-7171-07	カートリッジHF40PP040C01	115,400	127,000
44	3-7171-08	カートリッジHF40PP070C01	115,400	127,000
44	3-7166-01	フィルターPFS020A01BA	92,800	102,000
44	3-7166-02	フィルターPFS020J01AA01	109,200	120,000
44	3-7166-03	フィルターPFS020J50AA01	55,800	68,700
44	3-7166-04	フィルターPFS020J25AA01	37,400	47,400
49	3-710-01	フィルム 500mm×500m×12μm	6,000	6,500
49	3-710-02	フィルム 500mm×300m×15μm	3,900	4,200
49	3-710-03	フィルム 500mm×300m×17μm	4,800	5,200
49	3-710-04	フィルム 500mm×300m×20μm	5,700	6,200
49	3-7251-01	ストレッチフィルム BA 20μ	6,780	7,060
49	3-7251-02	ストレッチフィルム BB 18μ	5,590	5,970
49	3-7251-03	ストレッチフィルム HB 17μ	5,260	5,540
49	3-7251-04	ストレッチフィルムスーパーテリット12μ	6,700	6,930
49	3-7251-05	ストレッチフィルム Aテリット 8μ	6,350	6,720
49	3-7248-01	ワールドバンド LB-12.0 青	7,500	8,670
49	3-7248-02	ワールドバンド LB-12.0 黄	7,500	8,670
49	3-7248-03	ワールドバンド LB-15.5 青	7,500	8,670
49	3-7248-04	ワールドバンド LB-15.5 黄	7,500	8,670
50	2-9755-01	ブルーシート厚手BLZ-01	280	310
50	2-9755-02	ブルーシート厚手BLZ-02	410	450
50	2-9755-03	ブルーシート厚手BLZ-11	1,440	1,560
50	2-9755-04	ブルーシート厚手BLZ-14	2,880	3,120
50	2-9721-01	作業用ロープWRK-2	1,000	1,060
50	2-9721-02	作業用ロープWRC-2	1,400	1,470
51	3-7250-03	気泡緩衝材 #101PTN	1,980	2,260
52	3-7246-01	ラッシングベルトレール1/3	1,790	2,220
52	3-7246-02	ラッシングベルトレール1/5	1,970	2,460
52	3-7246-03	ラッシングベルトレール1/7	2,140	2,700
52	3-7246-04	ラッシングベルトフック1/5	2,280	2,920
52	3-7246-05	ラッシングベルトフック1/7	2,630	3,160
52	3-7246-06	ラッシングベルトフック1/10	2,950	3,400
52	3-7246-07	ラッシングベルトフック1/5	1,790	2,220
52	3-7246-08	ラッシングベルトフック1/7	1,970	2,460
52	3-7252-01	スリングベルト 25mm×1m	720	770
52	3-7252-02	スリングベルト 25mm×2m	910	970
52	3-7252-03	スリングベルト 25mm×3m	1,110	1,180
52	3-7252-04	スリングベルト 25mm×4m	1,350	1,440
52	3-7252-05	スリングベルト 25mm×5m	1,720	1,950
52	3-7252-06	スリングベルト 25mm×6m	2,000	2,130
52	3-7253-01	スリングベルト 35mm×1m	940	1,000
52	3-7253-02	スリングベルト 35mm×2m	1,200	1,280
52	3-7253-03	スリングベルト 35mm×3m	1,720	1,830
52	3-7253-04	スリングベルト 35mm×4m	2,100	2,240
52	3-7253-05	スリングベルト 35mm×5m	2,700	2,880
52	3-7253-06	スリングベルト 35mm×6m	3,000	3,180
52	3-7254-01	スリングベルト 50mm×1m	1,110	1,180
52	3-7254-02	スリングベルト 50mm×2m	1,300	1,400
52	3-7254-03	スリングベルト 50mm×3m	1,830	1,940
52	3-7254-04	スリングベルト 50mm×4m	2,250	2,390
52	3-7254-05	スリングベルト 50mm×5m	2,940	3,120
52	3-7254-06	スリングベルト 50mm×6m	3,380	3,580
52	3-7255-03	スリングベルト 75mm×3m	2,690	3,120
52	3-7255-04	スリングベルト 75mm×4m	2,880	3,710
52	3-7255-05	スリングベルト 75mm×5m	4,100	4,580
52	3-7255-06	スリングベルト 75mm×6m	4,380	5,470
55	3-5320-01	保管庫 H25CS7021	22,900	24,000
55	3-5320-02	保管庫 H200C7021	26,200	28,000
75	3-6823-11	SDカード	2,000	2,800
83	3-8231-01	検電器 VT7A	980	780
83	3-8232-01	検電器 VD16	1,580	980
119	3-7201-01	エアブレッシャーポンプ APD-20	67,200	73,500
120	3-7200-01	エアブレッシャーポンプ APDX-25	150,000	166,000
120	3-7199-01	ドラムポンプ用スタンド D-STAND	24,700	27,400
120	3-7198-01	ペールコック BVA-40I(一斗缶用)	35,400	37,300
120	3-7198-02	ペールコックBVA-40P(ペール缶用)	35,400	37,300
122	2-2824-01	シリコンスプレー 007	300	340
122	3-1784-01	オイルスプレー Z-45145	310	360
129	3-4632-01	北アルプス立山連峰5年保存水H13101	2,100	2,280
129	3-4632-02	北アルプス立山連峰5年保存水H13102	4,320	4,752



☐大阪本社

☐東京支店

☐つくば営業所

☐高松営業所

☐横浜支店

☐静岡営業所

☐福岡営業所

☐名古屋支店

☐京都営業所

☐沖縄営業所

☐札幌営業所

☐神戸営業所

☐仙台営業所

☐広島営業所

価 格 改 定 表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、**2019年4月1日**より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
14	7-4858-01	足踏み式バッグホルダーSHUT40FT	54,000	39,800
14	7-4858-02	足踏み式バッグホルダーSHUT70FT	54,000	39,800
14	7-4859-01	足踏み式バッグホルダーSHUT40	59,000	39,800
14	7-4859-02	足踏み式バッグホルダーSHUT70	59,000	39,800
15	7-2331-01	トイレ用洗剤 C64-005X-MB	240	250
15	7-2331-03	トイレ用洗剤 C64-20LX-MB	6,930	7,300
15	7-2331-02	トイレ用洗剤 C64-01LX-MB	390	410
28	7-5759-01	カロリーメイト メイトB チーズ味	200	270
28	7-5759-02	カロリーメイト カロリーB フルーツ味	200	270
28	7-5759-03	カロリーメイト チョコB チョコレート味	200	270
32	7-5763-01	リプトン イエローラベル 412093	600	741
32	7-5763-02	リプトン イエローラベル 412013	1,100	1,250
33	7-6070-01	ゴールドブレンド 012342580	1,279	1,406
33	7-6070-11	ゴールドブレンド12228539詰め替え	1,220	1,340
33	7-6070-12	ゴールドブレンド12228581詰め替え	2,290	2,520
34	8-4705-01	食事前掛1030 ピンク	1,900	2,200
34	8-4705-02	食事前掛1030 グリーン	1,900	2,200
34	8-4705-03	食事前掛1030 ブルー	1,900	2,200
77	8-4822-01	シャワー車いすKS11-PF U字シート	135,000	160,000
79	0-7312-11	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-005B	12,000	12,800
79	0-7312-12	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-005P	12,000	12,800
79	0-7312-13	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-004B	12,000	12,800
79	0-7312-14	浴室用ガッチリ踏み台 FIC-004P	12,000	12,800
90	7-4361-01	孫の手ブラシ	3,000	2,500
96	7-2269-01	マッキンリーケアベッドLMB-300S	193,000	198,000
96	7-2269-02	マッキンリーケアベッドLMB-300F	198,000	203,000
96	7-2269-03	マッキンリーケアベッドLMB-200S	170,000	178,000
96	7-2269-04	マッキンリーケアベッドLMB-200F	175,000	183,000
103	8-2675-01	制菌寝具カバー3点セットグリーンチェック	8,000	11,000
103	8-2675-02	制菌寝具カバー3点セットオレンジチェック	8,000	11,000
128	8-9563-11	専用タオル地カバー	560	670
135	8-5564-01	介護寝巻 9500(男性用M)	3,700	3,950
135	8-5564-02	介護寝巻 9500(男性用L)	3,700	3,950
135	8-5564-03	介護寝巻 9500(女性用M)	3,700	3,950
135	8-5564-04	介護寝巻 9500(女性用L)	3,700	3,950
149	8-1202-11	車いす EX-10	20,000	22,000
149	8-1202-12	車いす EX-10B	20,000	22,000
150	7-4329-01	車椅子Fit-ST-M	29,000	30,000
150	7-4327-01	車椅子Fit-ST	17,200	18,000
151	8-9386-11	車椅子 EW-20 緑チェック/ナイロン	32,000	33,000
151	8-9386-12	車椅子 EW-20 紺/ビニールレザー	32,000	33,000
151	8-7865-11	車椅子 EW-50GN	32,000	34,300
151	8-7035-01	車椅子KC-1PU パープル	45,500	48,300
151	8-7035-02	車椅子KC-1DB ネイビー	45,500	48,300
151	8-7035-03	車椅子KC-1LG ライトグレー	45,500	48,300
152	7-2276-03	車いすKS-80GCノンパンクタイヤ仕様	98,000	105,000
152	7-2276-04	車いすKS-80NCノンパンクタイヤ仕様	98,000	105,000
155	7-2275-03	車いすKS-70GCノンパンクタイヤ仕様	96,000	100,000
155	7-2275-04	車いすKS-70NCノンパンクタイヤ仕様	96,000	100,000
156	8-2110-01	介助車 NP-200NC	34,000	40,000
162	8-2239-01	車いすクッション SP4114106-16	3,900	4,500
176	8-9173-01	固定型歩行器HK-110	19,000	20,000
176	8-9174-01	固定型歩行器HK-120	20,000	21,000
182	7-5691-01	ノーブルワイド ENB-42DB	23,000	24,000
182	8-7034-01	シルバーカーCB-10NB ネイビー	22,000	27,000
182	8-7034-02	シルバーカーCB-10BR ブラウン	22,000	27,000
182	7-2273-01	キャリースルーンN CS-10NB	22,000	27,000
182	7-2273-02	キャリースルーンN CS-10FB	22,000	27,000
182	7-2273-03	キャリースルーンN CS-10BR	22,000	27,000
182	7-2273-04	キャリースルーンN CS-10PK	22,000	27,000
182	7-2270-01	アンティ UX-2KC	22,000	24,000
182	7-2270-02	アンティ UX-2NB	22,000	24,000
184	7-2272-01	ソナタ SX-2NF	19,800	21,000
193	8-6507-01	アボネットガードA 2072Mオリーブ	12,000	13,000
193	8-6507-02	アボネットガードA 2072Mネイビー	12,000	13,000
193	8-6507-03	アボネットガードA 2072Mブラウン	12,000	13,000
193	8-6507-04	アボネットガードA 2072Mブラック	12,000	13,000
193	8-6508-01	アボネットガードA 2072Lオリーブ	12,000	13,000
193	8-6508-02	アボネットガードA 2072Lネイビー	12,000	13,000
193	8-6508-03	アボネットガードA 2072Lブラウン	12,000	13,000
193	8-6508-04	アボネットガードA 2072Lブラック	12,000	13,000
193	8-6509-01	アボネットガードB 2077Mオリーブ	14,000	15,000
193	8-6509-02	アボネットガードB 2077Mネイビー	14,000	15,000
193	8-6509-03	アボネットガードB 2077Mブラウン	14,000	15,000
193	8-6509-04	アボネットガードB 2077Mブラック	14,000	15,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
193	8-6510-01	アボネットガードB 2077Lオリーブ	14,000	15,000
193	8-6510-02	アボネットガードB 2077Lネイビー	14,000	15,000
193	8-6510-03	アボネットガードB 2077Lブラウン	14,000	15,000
193	8-6510-04	アボネットガードB 2077Lブラック	14,000	15,000
193	8-6511-01	アボネットガードC 2006オリーブ	14,000	15,000
193	8-6511-02	アボネットガードC 2006ネイビー	14,000	15,000
193	8-6511-03	アボネットガードC 2006ブラウン	14,000	15,000
193	8-6511-04	アボネットガードC 2006ブラック	14,000	15,000
193	8-6512-01	アボネットガードC 2008オリーブ	14,000	15,000
193	8-6512-02	アボネットガードC 2008ネイビー	14,000	15,000
193	8-6512-03	アボネットガードC 2008ブラウン	14,000	15,000
193	8-6512-04	アボネットガードC 2008ブラック	14,000	15,000
193	8-6513-01	アボネットガードD 2007オリーブ	14,000	15,000
193	8-6513-02	アボネットガードD 2007ネイビー	14,000	15,000
193	8-6513-03	アボネットガードD 2007ブラウン	14,000	15,000
193	8-6513-04	アボネットガードD 2007ブラック	14,000	15,000
193	8-6514-01	アボネットガードD 2009オリーブ	14,000	15,000
193	8-6514-02	アボネットガードD 2009ネイビー	14,000	15,000
193	8-6514-03	アボネットガードD 2009ブラウン	14,000	15,000
193	8-6514-04	アボネットガードD 2009ブラック	14,000	15,000
193	8-6559-01	保護帽2100 オリーブ	16,000	17,000
193	8-6559-02	保護帽2100 ネイビー	16,000	17,000
193	8-6559-03	保護帽2100 ブラウン	16,000	17,000
193	8-6559-04	保護帽2100 ブラック	16,000	17,000
193	8-6560-01	保護帽2101 オリーブ	12,000	13,000
193	8-6560-02	保護帽2101 ネイビー	12,000	13,000
193	8-6560-03	保護帽2101 ブラウン	12,000	13,000
193	8-6560-04	保護帽2101 ブラック	12,000	13,000
193	8-6557-01	保護帽2073 Mブルー	12,000	13,000
193	8-6557-02	保護帽2073 Mピンク	12,000	13,000
193	8-6557-03	保護帽2073 Mブラウン	12,000	13,000
193	8-6557-04	保護帽2073 Mブラック	12,000	13,000
193	8-6558-01	保護帽2073 Lブルー	12,000	13,000
193	8-6558-02	保護帽2073 Lピンク	12,000	13,000
193	8-6558-03	保護帽2073 Lブラウン	12,000	13,000
193	8-6558-04	保護帽2073 Lブラック	12,000	13,000
194	8-9350-01	保護帽2032 ブラック	14,000	15,000
194	8-9350-02	保護帽2032 ブルー	14,000	15,000
194	8-9350-03	保護帽2032 ピンク	14,000	15,000
194	8-9350-04	保護帽2032 ブラウン	14,000	15,000
194	8-9351-01	保護帽2034 ブラック	14,000	15,000
194	8-9351-02	保護帽2034 ブルー	14,000	15,000
194	8-9351-03	保護帽2034 ピンク	14,000	15,000
194	8-9351-04	保護帽2034 ブラウン	14,000	15,000
194	8-9348-01	保護帽2033 ブラック	14,000	15,000
194	8-9348-02	保護帽2033 ブルー	14,000	15,000
194	8-9348-03	保護帽2033 ピンク	14,000	15,000
194	8-9348-04	保護帽2033 ブラウン	14,000	15,000
194	8-9349-01	保護帽2035 ブラック	14,000	15,000
194	8-9349-02	保護帽2035 ブルー	14,000	15,000
194	8-9349-03	保護帽2035 ピンク	14,000	15,000
194	8-9349-04	保護帽2035 ブラウン	14,000	15,000
227	8-9567-01	差込便器NBP-81W	980	1,030
333	7-1760-01	投薬トレー(20人用) PT-20G	7,500	8,100
333	7-1760-02	投薬トレー(20人用) PT-20P	7,500	8,100
333	7-1760-03	投薬トレー(20人用) PT-20B	7,500	8,100
333	7-1760-04	投薬トレー(20人用) PT-20Y	7,500	8,100
333	7-1761-01	投薬トレー(20人用) PT-20GH	12,500	13,100
333	7-1761-02	投薬トレー(20人用) PT-20PH	12,500	13,100
333	7-1761-03	投薬トレー(20人用) PT-20BH	12,500	13,100
333	7-1761-04	投薬トレー(20人用) PT-20YH	12,500	13,100
349	8-3922-01	チェアOA-1055EJ(VG1)ブルー	19,800	21,000
349	8-3922-02	チェアOA-1055EJ(VG1)ブラック	19,800	21,000
350	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,500	9,800
350	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,500	9,800
351	7-4869-01	インジケーターテープIFA12	680	750
351	7-4869-02	インジケーターテープIFA19	800	900
351	7-4869-03	インジケーターテープIFA25	1,000	1,100
353	7-1160-01	スタッキングチェアMW300VG1PBU	42,700	40,000
353	7-1160-02	スタッキングチェアMW300VG1PGN	42,700	40,000
353	7-1160-03	スタッキングチェアMW300VG1RO	42,700	40,000
353	7-1160-04	スタッキングチェアMW300VG1LGR	42,700	40,000
353	8-9645-01	ダイニングチェアDC-640P BL	39,000	41,200
353	8-9645-02	ダイニングチェアDC-640P GN	39,000	41,200
353	8-9645-03	ダイニングチェアDC-640P PK	39,000	41,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
354	8-6596-16	テーブルNJT-7575(M1)BCH	71,000	73,200
354	8-6596-11	テーブルNJT-9090(M1)BCH	72,400	74,600
354	8-6596-17	テーブルNJT-1875(M1)BCH	78,000	86,400
354	8-6596-12	テーブルNJT-8012(M1)BCH	78,300	80,700
354	8-6596-13	テーブルNJT-1890(M1)BCH	86,000	88,600
354	8-6596-14	テーブルNJT-1612(M1)BCH	105,800	109,000
354	8-6596-15	テーブルNJT-2412(M1)BCH	134,000	138,100
364	8-7827-01	抑制手袋 0655 ブルー	4,000	4,800
364	8-7827-02	抑制手袋 0656 グリーン系チェック	4,000	4,800
364	0-3231-01	抑制手袋 まもっ手 0651(チェック)	3,500	4,200
364	0-3231-02	抑制手袋 まもっ手 0653(サラサラ)	5,000	6,000
364	0-3258-02	抑制帯 まもり帯 0671(2m)	5,500	6,000
364	0-3258-03	抑制帯 まもり帯 0672(3m)	6,000	6,800
374	8-5256-01	折りたたみ式傘立て 61-382-1-1	7,100	8,300
374	8-5256-02	折りたたみ式傘立て 61-382-1-2	11,000	12,400
374	8-5256-03	折りたたみ式傘立て 61-382-1-3	14,500	16,300
381	8-3416-01	ガッチリ昇降運動台 H120	12,000	12,800
381	8-3416-02	ガッチリ昇降運動台 H150	12,000	12,800
381	8-3416-03	ガッチリ昇降運動台 H200	12,000	12,800
382	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,200	3,000
382	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,200	3,000
383	8-6963-01	移動式フィルムミラーT-2831	107,900	107,000
383	8-6963-02	移動式フィルムミラーT-2832	130,400	130,000
384	8-4802-01	ピラティスボールH-9345B 青	870	800
384	8-4802-02	ピラティスボールH-9345R 赤	870	800
384	8-4802-03	ピラティスボールH-9345Y 黄	870	800
384	0-7727-11	ボディーボール H7260	3,200	3,000
384	0-7727-12	ボディーボール H7261	3,400	3,200
384	0-7727-13	ボディーボール H7262	4,200	4,000
384	0-7727-15	ボディーボール H7264	7,300	6,300
384	7-1970-01	ダブルアクションポンプ B-6397	680	750
384	0-7656-01	エクササイズマット H7465Bブルー	9,900	10,400
384	0-7656-02	エクササイズマット H7465G 緑	9,900	10,400
384	0-7656-03	エクササイズマット H7465Sシルバー	9,900	10,400
384	0-7656-04	エクササイズマット H7465Vオレンジ	9,900	10,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
384	0-7656-05	エクササイズマット H7465Y 黄	9,900	10,400
384	7-1980-01	エクササイズマット H-7471B	9,700	10,000
384	7-1980-02	エクササイズマット H-7471G	9,700	10,000
384	7-1980-03	エクササイズマット H-7471S	9,700	10,000
384	7-1980-04	エクササイズマット H-7471V	9,700	10,000
384	7-1980-05	エクササイズマット H-7471Y	9,700	10,000
384	7-1981-01	エクササイズマット H-7473B	10,700	11,250
384	7-1981-02	エクササイズマット H-7473G	10,700	11,250
384	7-1981-03	エクササイズマット H-7473S	10,700	11,250
384	7-1981-04	エクササイズマット H-7473V	10,700	11,250
384	7-1981-05	エクササイズマット H-7473Y	10,700	11,250
387	7-1968-01	ラバーコートダンベル H-9054	1,100	1,180
387	0-7731-01	アングルリストウエイト H-8890	2,500	2,400
387	0-7731-02	アングルリストウエイト H-8895	3,800	3,700
387	0-7731-03	アングルリストウエイト H-8900	4,200	4,100
387	8-8089-01	ソフトアングルリスト500 H-8395	2,600	2,500
387	8-8089-02	ソフトアングルリスト1000H-8400	4,200	4,100
387	8-8089-03	ソフトアングルリスト1500H-8405	4,600	4,500
390	0-6720-01	角度計[神中式]大	10,000	10,900
390	0-6720-02	角度計[神中式]中	9,600	10,500
390	0-6720-03	角度計[神中式]小	9,000	9,800
414	7-5434-02	マグネット吹き矢 B2516	22,500	22,700
415	7-1974-01	ターゲットブレイシート B-3597A	6,180	6,480
415	7-1974-02	ターゲットブレイシート B-3597B	6,180	6,480
415	7-1974-03	ターゲットブレイシート B-3597C	6,180	6,480
415	7-1974-04	ターゲットブレイシート B-3597D	6,180	6,480
437	0-9530-01	ナイスはさみ UK-1200A ピンク	1,200	1,300
437	0-9530-02	ナイスはさみ UK-1200A 黄色	1,200	1,300
437	0-9530-03	ナイスはさみ UK-1200Aグリーン	1,200	1,300
437	0-9530-04	ナイスはさみ UK-1200A ブルー	1,200	1,300
439	3-7250-03	気泡緩衝材 #101PTN	1,980	2,260
448	8-5759-01	セーフエバキュエーションチェア 本体	128,000	148,000
451	3-4632-01	北アルプス立山連峰5年保存水H13101	2,100	2,280
451	3-4632-02	北アルプス立山連峰5年保存水H13102	4,320	4,752
456	3-4656-01	土のう袋W-24	840	870



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□高松営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□福岡営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□沖縄営業所

□札幌営業所

□神戸営業所

□仙台営業所

□広島営業所