

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2019
サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
26	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	72,400	75,000
29	8-523-02	ダストクリーナー交換用ボンベCO2 5本	6,500	8,200
47	2-8066-01	スクエアウォーターバス SWB-6A	90,000	94,000
47	2-8066-02	スクエアウォーターバス SWB-11A	110,000	115,500
47	2-8066-03	スクエアウォーターバス SWB-22A	130,000	136,000
47	2-8066-11	ステンレス製フタ6A用 SWB-6L	13,000	15,000
47	2-8066-14	湯せん用リング6連 LWB-R6	30,000	38,700
53	1-5378-11	フード付ウォーターバス FSGPD02	106,000	108,700
53	1-5378-12	フード付ウォーターバス FSGPD2S	112,000	114,800
53	1-5378-13	フード付ウォーターバス FSGPD05	131,000	134,300
53	1-5378-14	フード付ウォーターバス FSGPD10	156,000	159,900
53	1-5378-15	フード付ウォーターバス FSGPD15D	304,000	311,600
53	1-5378-16	フード付ウォーターバス FSGPD20	190,000	194,800
53	1-5378-17	フード付ウォーターバス FSGPD28	219,000	224,500
62	1-4600-31	ホットプレート NA-1A	38,000	42,000
62	1-4600-32	ホットプレート NA-2A	58,000	62,000
65	1-9459-05	サボートロッド 440129	9,660	10,900
65	1-9459-04	温度コントローラ 6795PR	22,500	23,000
89	1-4183-01	マントルヒーターフラスコ用HF-100S	11,100	12,800
89	1-4183-02	マントルヒーターフラスコ用HF-200S	12,600	13,500
89	1-4183-03	マントルヒーターフラスコ用HF-300S	13,400	14,300
89	1-4183-04	マントルヒーターフラスコ用HF-500S	15,500	16,500
89	1-4183-05	マントルヒーターフラスコ用HF1000S	18,100	19,000
89	1-4184-01	マントルヒーター入力調節器付HF300T	23,700	25,000
89	1-4184-02	マントルヒーター入力調節器付HF500T	26,400	28,000
89	1-4184-03	マントルヒーター調節器付HF-1000T	29,300	31,000
89	1-4184-04	マントルヒーター調節器付HF-2000T	32,500	34,500
89	1-4186-01	マントルヒーター入力調節器付HB300T	25,700	27,500
89	1-4186-02	マントルヒーター調節器付 HB-500T	29,200	31,000
89	1-4186-03	マントルヒーター調節器付HB-1000T	31,900	34,000
89	1-4186-04	マントルヒーター調節器付HB-2000T	35,800	38,000
111	1-2754-01	高温恒温槽HE-4	702,000	771,000
116	3-8858-01	投げ込み式クーラー TC45	500,000	510,000
116	3-8858-02	投げ込み式クーラー TC50	800,000	820,000
116	3-8858-03	投げ込み式クーラー TC100	1,520,000	1,550,000
138	1-3150-13	R182ボスヘッド	9,400	9,800
138	1-3150-13	R182ボスヘッド	9,400	9,800
139	1-7326-13	スタンド R2723 スタンド	105,000	120,000
149	1-9960-01	エコミー攪拌羽根No. 428 固定2枚	4,100	2,800
149	1-9960-02	エコミー攪拌羽根No. 430 固定U型	4,100	2,800
158	1-9457-01	デジタルスターラー PC-410D	43,000	44,000
158	1-9457-02	デジタルスターラー PC-610D	68,000	68,200
158	1-9459-05	サボートロッド 440129	9,660	10,900
159	1-1460-01	マグネチックスターラー MS-17BY	21,300	23,500
163	4-857-01	マグネチックスターラー SRS111AA	14,000	15,400
163	4-857-02	マグネチックスターラー SRS116AA	14,000	15,400
163	4-857-03	マグネチックスターラー SRS211AA	19,500	21,450
163	4-857-04	マグネチックスターラー SRS216AA	19,500	21,450
163	4-857-05	マグネチックスターラー SRS311AA	22,000	24,200
163	4-857-06	マグネチックスターラー SRS316AA	22,000	24,200
173	1-5449-11	溶液温度コントローラ ETS-D5	43,000	45,000
174	1-5449-11	溶液温度コントローラ ETS-D5	43,000	45,000
174	1-6607-21	ホットスターラCMAGHS4デジタル	75,600	79,600
174	1-6607-22	ホットスターラCMAGHS7デジタル	84,000	88,000
174	1-6607-23	ホットスターラCMAGHS10デジタル	108,150	112,150
179	1-9459-05	サボートロッド 440129	9,660	10,900
179	1-9459-04	温度コントローラ 6795PR	22,500	23,000
188	3-9789-01	回転子取り出し棒 F37775-0000	4,200	4,400
188	2-8259-01	回転子取り出し器 F37786-1000	2,800	2,900
193	2-9839-01	ボルトテックスミキサーHS120318	39,000	40,800
194	2-6863-12	アタッチメント SI-0564	39,000	41,000
194	2-6863-03	スターターセット H301	15,000	14,800
194	1-1464-21	ボルトテックスミキサー VM-96A	45,000	46,000
194	1-1464-11	ブラットフォーム VMS-0011	3,100	3,800
194	1-1464-12	マイクロプレート用トレイ VMS0008	3,100	3,800
194	1-1464-13	ソフトブラットフォーム VME-520	3,100	3,800
194	1-1464-14	チューブホルダー VME-521	3,100	3,800
194	1-1464-15	チューブホルダー VME-522	3,100	3,800
194	1-1464-16	チューブホルダー VME-523	3,100	3,800
194	1-1464-17	チューブホルダー VME-524	3,100	3,800
194	1-1464-18	チューブホルダー VME-525	3,100	3,800
194	1-1464-19	ユニバーサル VMS-0058	2,500	3,100
214	5-4040-31	ホモジナイザー-T25デジタル	217,000	242,000
214	1-3150-13	R182ボスヘッド	9,400	9,800
214	5-3090-11	シャフトジェネレーターS25N-8G	145,000	166,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
214	5-3090-12	シャフトジェネレーターS25N-10G	120,000	124,000
214	5-3090-13	シャフトジェネレーターS25N-18G	122,000	124,000
214	5-3090-34	シャフトジェネレーターS25N-25G	144,000	159,000
214	5-3090-15	シャフトジェネレーターS25N-25F	150,000	168,000
214	5-3090-24	シャフトジェネレーター S18N-10G	112,000	120,000
214	5-3090-25	シャフトジェネレーター S18N-19G	112,000	120,000
214	5-3090-29	シャフトジェネレーターS25N-8G-ST	150,000	168,000
214	5-3090-30	シャフトジェネレーターS25N-10G-ST	125,000	131,000
214	5-3090-31	シャフトジェネレーターS25N-18G-ST	127,000	131,000
214	5-3090-32	シャフトジェネレーターS25N-25G-ST	149,000	168,000
219	3-6375-01	ホモジナイザー F65000-0000	17,000	17,700
219	3-6375-11	0.5mlペッスルF65000-0001	21,000	22,000
219	3-6375-12	1.5mlペッスルF65000-0002	21,000	22,000
219	3-6375-13	0.5mlペッスルF65000-9001	16,000	17,000
219	3-6375-14	1.5mlペッスルF65000-9002	16,000	16,700
219	2-4782-02	ペッスル+マイクロチューブ1.5ml	23,200	23,900
219	2-4782-03	ペッスル+マイクロチューブ0.5ml	23,100	23,800
222	1-8007-01	連続式ミル MF10ベーシック	499,000	520,000
222	1-8007-02	MF10.1 カッター式ヘッド	390,000	410,000
222	1-8007-03	MF10.2 ハンマー式ヘッド	360,000	370,000
222	1-8007-11	MFO.25 ふるい	41,000	49,500
222	1-8007-12	MFO.5 ふるい	29,900	38,000
222	1-8007-13	MF1.0 ふるい	29,900	36,000
222	1-8007-14	MF2.0 ふるい	29,900	36,000
222	1-8007-15	MF3.0 ふるい	32,700	36,000
224	5-4028-01	万能粉砕機 M20 本体	668,000	744,000
224	1-6610-01	分析ミル A11	231,000	268,000
226	3-499-01	ボトルブレンダー 7011HBC	97,000	105,000
226	3-499-02	ボトルブレンダー 7010HBC	102,000	110,000
254	3-6385-01	ガラスビーズ 3 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-02	ガラスビーズ 16 MATT	16,000	15,000
254	3-6386-01	ガラスビーズ 3 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6385-03	ガラスビーズ 4 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-04	ガラスビーズ 5 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-05	ガラスビーズ 6 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-06	ガラスビーズ 7 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-07	ガラスビーズ 8 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-08	ガラスビーズ 9 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-09	ガラスビーズ 10 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-10	ガラスビーズ 11 MATT	12,000	9,800
254	3-6385-11	ガラスビーズ 12 MATT	15,000	12,500
254	3-6385-12	ガラスビーズ 13 MATT	15,000	12,500
254	3-6385-13	ガラスビーズ 14 MATT	16,000	12,500
254	3-6385-14	ガラスビーズ 15 MATT	18,000	15,000
254	3-6386-03	ガラスビーズ 4 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-04	ガラスビーズ 5 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-05	ガラスビーズ 6 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-06	ガラスビーズ 7 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-07	ガラスビーズ 8 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-08	ガラスビーズ 9 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-09	ガラスビーズ 10 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-10	ガラスビーズ 11 GLOSSY	14,000	12,000
254	3-6386-11	ガラスビーズ 12 GLOSSY	17,000	14,000
254	3-6386-12	ガラスビーズ 13 GLOSSY	17,000	14,000
254	3-6386-13	ガラスビーズ 14 GLOSSY	19,000	16,000
254	3-6386-14	ガラスビーズ 15 GLOSSY	19,000	16,000
259	5-3286-01	タングステン乳鉢セット D-1	203,000	196,000
259	5-3286-02	タングステン乳鉢セット D-2	290,000	281,000
259	5-3286-11	タングステン乳鉢セット S-1 浅型	187,000	180,000
259	5-3286-12	タングステン乳鉢セット S-2 浅型	270,000	263,000
278	1-6703-11	PCBカッター K-111	25,600	26,900
278	1-6703-03	PCBカッターK-210	62,100	65,200
278	1-6703-02	PCBカッター K-110-1(替刃)	6,210	6,520
278	1-6703-04	PCBカッター K-210-2(替刃)	4,210	4,420
278	1-6703-05	PCBカッター K-210-3(替刃)	8,730	9,170
279	1-6702-01	バンドソー K-100	58,400	61,300
279	1-6702-02	バンドソー K-100-2(替刃)	3,370	3,540
289	2-7697-03	ラッピングフィルム研磨材A3-12SHT	500	550
303	61-0485-67	K-280卓上フライス盤	96,500	101,000
303	61-0485-68	K-280-3エンドミル	3,470	3,640
303	61-0485-69	K-280-4エンドミル	3,470	3,640
303	61-0485-70	K-280-5エンドミル	3,470	3,640
303	61-0485-71	K-280-6エンドミル	3,470	3,640
303	61-0485-85	K-494ドリルセット	13,100	15,000
305	61-0484-88	K-21デスクドリル	30,300	31,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
310	1-6859-03	特殊はんだ セラソルザ#186	6,300	6,450
310	1-6859-04	特殊はんだ セラソルザ#297	5,750	5,900
318	3-1878-01	水性スプレー白	550	600
318	3-1878-02	水性スプレー黒	550	600
318	3-1878-03	水性スプレーつや消し黒	550	600
318	3-1878-04	水性スプレー赤	550	600
318	3-1878-05	水性スプレー黄	550	600
318	3-1878-06	水性スプレー青	550	600
318	3-1878-07	水性スプレーグレー	550	600
318	3-1878-08	水性スプレーブラウン	550	600
318	3-1878-09	水性スプレー透明クリアー	550	600
318	3-1871-01	水性多目的塗料アイボリー0.7	1,670	1,700
318	3-1871-02	水性多目的塗料赤0.7	1,670	1,700
318	3-1871-03	水性多目的塗料黄色0.7	1,670	1,700
318	3-1871-04	水性多目的塗料グレー0.7	1,670	1,700
318	3-1871-05	水性多目的塗料黒0.7	1,670	1,700
318	3-1871-06	水性多目的塗料白0.7	1,670	1,700
318	3-1872-01	水性多目的塗料アイボリー1.6	3,190	3,400
318	3-1872-02	水性多目的塗料赤1.6	3,190	3,400
318	3-1872-03	水性多目的塗料黄色1.6	3,190	3,400
318	3-1872-04	水性多目的塗料グレー1.6	3,190	3,400
318	3-1872-05	水性多目的塗料黒1.6	3,190	3,400
318	3-1872-06	水性多目的塗料白1.6	3,190	3,400
318	3-1879-01	ラッカースプレーSL白	390	450
318	3-1879-02	ラッカースプレーSL黒	390	450
318	3-1879-03	ラッカースプレーSLつや消し黒	390	450
318	3-1879-04	ラッカースプレーSL赤	390	450
318	3-1879-05	ラッカースプレーSL黄	390	450
318	3-1879-06	ラッカースプレーSL青	390	450
318	3-1879-07	ラッカースプレーSLグレー	390	450
318	3-1879-08	ラッカースプレーSL緑	390	450
318	3-1879-09	ラッカースプレーSLNEWレッド	390	450
318	3-1879-10	ラッカースプレーSL空色	390	450
318	3-1879-11	ラッカースプレーSLシルバー	390	450
318	3-1879-12	ラッカースプレーSL透明	390	450
319	3-1883-01	シンナーズプレーL	740	800
319	3-1884-01	ラッカーうすめ液400mL	580	700
319	3-1884-02	ラッカーうすめ液1.6L	1,350	1,500
324	2-9246-17	メッキ装置メッキベン・ロジウム	15,180	17,200
338	1-1839-01	トランスファーポンプ 15-077-67	64,600	66,200
338	1-1840-11	ペリスタルティックポンプ13-876-4	45,800	46,900
338	1-1840-12	ペリスタルティックポンプ13-876-1	45,800	46,900
338	1-1840-13	ペリスタルティックポンプ13-876-2	45,800	46,900
338	1-1840-14	ペリスタルティックポンプ13-876-3	82,900	85,000
342	1-5797-01	定量ポンプ SNF10KP24PSCUV	49,000	64,000
342	1-5797-02	定量ポンプ SNF10TT24PSCUV	55,000	73,000
342	1-5797-03	微流量制御ポンプ SNF10KP24E	55,000	80,000
342	1-5797-04	微流量制御ポンプ SNF10KT24E	58,000	95,000
342	1-5797-05	微流量制御ポンプ SNF10KP24V	40,000	63,000
342	1-5797-06	微流量制御ポンプ SNF10KT24V	42,000	75,000
342	1-5797-11	別置ボリュウムコントローラー	7,700	14,500
343	2-9573-01	DCダイヤフラムポンプDSA-2F-12	5,500	9,800
343	2-9573-02	DCダイヤフラムポンプDSA-2F-24	5,500	9,800
343	2-9573-13	ダイヤフラムポンプDSA-2F-12W	6,500	9,800
345	2-9197-11	ハンディーポンプ DSC-2F-12W	35,000	41,800
352	1-2659-01	水中ポンプ用フロースイッチLS-O12	11,600	16,100
357	1-3310-01	手動式ピストンポンプLXHS	100,800	112,000
357	1-3509-02	エアプレッシャーポンプAPD-25AS	185,200	206,000
357	1-3510-01	エアプレッシャーポンプAPD-20ASN	151,200	164,000
357	1-3510-02	エアプレッシャーポンプAPD-25ASN	190,800	212,000
357	1-3511-01	エアプレッシャーポンプAPD-20SUS	237,600	264,000
358	3-8181-01	PTFEバルブポンプ 9001260	83,000	82,000
358	3-8181-02	PTFEバルブポンプ 7639613	83,000	82,000
358	3-8181-03	PTFEバルブポンプ 6801515	91,000	90,000
358	3-8181-04	PTFEバルブポンプ 6255584	91,000	90,000
362	3-8194-02	ディスポサンプラー 4660834	3,600	3,200
362	3-8194-04	ディスポサンプラー 4660836	3,600	3,200
362	3-8194-06	ディスポサンプラー 9303722	64,800	57,600
362	3-8194-08	ディスポサンプラー 9303734	64,800	57,600
366	3-1463-02	8チャンネル吸引ノズルST専用スタンド	4,500	6,600
366	1-7700-01	ディスポビベット25本378730000	12,000	13,000
370	1-5834-01	アスピレーター AS-01	78,000	79,000
370	1-5834-11	アスピレーター 真空計付レギュレーター	36,200	37,500
424	2-8032-11	アズプロ分析天秤 ASR64/E	113,500	117,000
424	2-8032-12	アズプロ分析天秤 ASR124/E	124,800	129,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
424	2-8032-13	アズプロ分析天秤 ASR224/E	137,000	142,000
424	1-7777-31	校正済分析天秤 HR-150AZ-JA	138,000	146,000
424	1-7777-32	校正済分析天秤 HR-250AZ-JA	148,000	156,000
424	1-5670-11	校正済分析用電子天秤 GR120	159,000	167,000
424	1-5670-12	校正済分析用電子天秤 GR200	179,000	187,000
424	1-5670-13	校正済分析用電子天秤 GR202	240,000	248,000
424	1-5670-14	校正済分析用電子天秤 GR300	229,000	237,000
425	1-7747-11	校正済分析天秤 GH202	260,000	268,000
425	1-7747-12	校正済分析天秤 GH252	280,000	288,000
425	1-7747-13	校正済分析天秤 GH120	179,000	187,000
425	1-7747-14	校正済分析天秤 GH200	199,000	207,000
425	1-7747-15	校正済分析天秤 GH300	249,000	257,000
425	1-9242-31	分析天秤AX124	195,000	201,000
425	1-9242-32	分析天秤AX224	219,000	226,000
425	1-9242-40	分析天秤AX324	259,000	267,000
426	1-2365-01	分析天秤EX124G	236,000	244,000
426	1-2365-02	分析天秤EX224G	271,000	280,000
426	1-2365-03	分析天秤EX324G	315,000	325,000
426	1-2365-04	分析天秤EX223G	221,000	228,000
426	1-2365-05	分析天秤EX423G	227,000	234,000
426	1-2365-06	分析天秤EX623G	244,000	252,000
426	1-2365-07	分析天秤EX1103G	328,000	338,000
426	2-3166-11	分析天びん ML54T/OO	245,000	259,000
426	2-3166-12	分析天びん ML104T/OO	260,000	269,700
426	2-3166-13	分析天びん ML204T/OO	288,000	298,700
426	3-5126-01	分析天びん EX124G/AD	264,000	272,000
426	3-5126-02	分析天びん EX224G/AD	300,000	309,000
426	3-5126-03	分析天びん EX324G/AD	351,000	362,000
428	2-6945-11	USB-シリアルケーブル接続キット	4,900	5,200
429	1-9242-33	電子天秤AX223	123,000	127,000
429	1-9242-34	電子天秤AX423	163,000	168,000
429	1-9242-35	電子天秤AX622	99,700	103,000
429	1-9242-36	電子天秤AX2202	123,000	127,000
429	1-9242-37	電子天秤AX5202	180,000	186,000
429	1-9242-38	電子天秤AX4201	122,000	126,000
429	1-9242-39	電子天秤AX8201	144,000	149,000
429	2-3167-11	上皿天びん ML203T/OO	175,000	180,200
429	2-3167-12	上皿天びん ML303T/OO	193,000	198,800
429	2-3167-13	上皿天びん ML1602T/OO	175,000	180,200
429	2-3167-14	上皿天びん ML3002T/OO	193,000	198,800
429	2-3167-15	上皿天びん ML4002T/OO	213,000	219,400
429	2-3167-16	上皿天びん ML6001T/OO	171,000	176,100
429	2-7845-21	上皿天びん MS303TS/OO	246,000	253,400
429	2-7845-22	上皿天びん MS403TS/OO	272,000	280,100
429	2-7845-23	上皿天びん MS3002TS/OO	246,000	253,400
429	2-7845-24	上皿天びん MS4002TS/OO	272,000	280,100
429	2-7845-25	上皿天びん MS6002TS/OO	320,000	329,600
429	2-7845-26	上皿天びん MS8001TS/OO	210,000	216,300
434	2-8036-21	アズプロ電子天秤 ASR223/E	66,700	68,700
434	2-8036-22	アズプロ電子天秤 ASR423/E	78,800	81,200
434	2-8036-23	アズプロ電子天秤 ASR2202/E	61,500	63,400
434	2-8036-24	アズプロ電子天秤 ASR4202/E	79,800	82,200
437	1-4817-11	電子天秤 SPX123JP	62,000	63,900
437	1-9070-21	電子天秤 SPX222JP	43,900	45,300
437	1-9070-23	電子天秤 SPX422JP	46,100	47,500
437	1-9070-33	電子天秤 SPX622JP	52,300	53,900
437	1-9070-25	電子天秤 SPX2201JP	43,900	45,300
437	1-9070-34	電子天秤 SPX6201JP	52,300	53,900
437	62-1362-36	STX123JP ポータブル天びん	71,400	73,600
437	62-1362-38	STX222JP ポータブル天びん	48,300	49,800
437	62-1362-39	STX422JP ポータブル天びん	60,900	62,800
437	62-1362-40	STX622JP ポータブル天びん	63,000	64,900
437	62-1362-45	STX2201JP ポータブル天びん	53,600	55,200
437	62-1362-46	STX6201JP ポータブル天びん	59,900	61,700
437	1-9070-41	RC232キット 30268982	7,400	7,700
437	1-9070-42	ホストインターフェイス 30268983	12,700	13,100
437	1-9070-43	デバイスインターフェイス30268984	8,700	9,000
439	1-6727-11	上皿天びん PL602E	75,400	77,700
439	1-2047-11	上皿天びん PL1502E	104,000	107,100
439	1-6727-12	上皿天びん PL6001E	86,000	88,600
442	61-5080-38	V22PWE1501T デジタルはかり	33,500	28,300
442	61-5080-39	V22PWE3T デジタルはかり	33,500	28,300
442	61-5080-40	V22PWE6T デジタルはかり	33,500	28,300
442	61-5080-41	V22PWE15T デジタルはかり	33,500	28,300
442	3-9339-01	デジタルはかり V22PWE30T	33,500	28,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
443	1-5774-21	コンパクト天秤 CL201JP	10,600	11,000
443	1-5774-21-20	コンパクト天秤CL201JP校正証明書付	25,600	26,000
446	61-5080-76	C11P9JP エコノミー卓上型はかり	24,200	25,000
446	61-5080-77	C11P20JPエコノミー卓上型はかり	24,200	25,000
446	61-5080-78	C11P75JPエコノミー卓上型はかり	24,200	25,000
447	3-5127-01	卓上型はかり R31PE1502	54,200	56,000
447	3-5127-02	卓上型はかり R31PE3	54,200	56,000
447	3-5127-03	卓上型はかり R31PE6	54,200	56,000
447	3-5127-04	卓上型はかり R31PE15	54,200	56,000
447	3-5127-05	卓上型はかり R31PE30	54,200	56,000
447	61-5079-56	EX12001G 上皿天びん	305,000	315,000
447	61-5079-57	EX24001G 上皿天びん	316,000	326,000
447	61-5079-58	EX35001G 上皿天びん	373,000	385,000
448	2-7830-01	デジタル台はかり D31P30BRJP	56,300	58,000
448	2-7830-02	デジタル台はかり D31P60BRJP	56,300	58,000
448	2-7830-03	デジタル台はかり D31P60BLJP	62,000	63,900
448	2-7830-04	デジタル台はかり D31P150BLJP	62,000	63,900
448	2-7830-05	デジタル台はかり D31P150BJXP	76,700	79,000
448	2-7830-06	デジタル台はかり D31P300BJXP	76,700	79,000
448	2-7830-01-20	台はかりD31P30BRJP校正証明書付	78,300	80,000
448	2-7830-02-20	台はかりD31P60BRJP校正証明書付	78,300	80,000
448	2-7830-03-20	台はかりD31P60BLJP校正証明書付	84,000	85,900
448	2-7830-04-20	台はかりD31P150BLJP校正証明書付	97,000	98,900
448	2-7830-05-20	台はかりD31P150BJXP校正証明書付	111,700	114,000
448	2-7830-06-20	台はかりD31P300BJXP校正証明書付	111,700	114,000
452	1-3339-01	エコノミー台はかりSD35JP	27,400	28,300
452	1-3339-02	エコノミー台はかりSD75JP	27,400	28,300
452	1-3339-03	エコノミー台はかりSD200JP	27,400	28,300
452	1-3339-04	エコノミー台はかりSD75LJP	41,100	42,400
452	1-3339-05	エコノミー台はかりSD200LJP	41,100	42,400
452	1-3339-01-20	エコノミー台はかり SD35校正証明書付	49,400	50,300
452	1-3339-02-20	エコノミー台はかり SD75校正証明書付	49,400	50,300
452	1-3339-03-20	エコノミー台はかり SD200 校正書付	62,400	63,300
452	1-3339-04-20	エコノミー台はかり SD75L 校正書付	63,100	64,400
452	1-3339-05-20	エコノミー台はかり SD200L校正書付	76,100	77,400
453	2-9530-01	カウンティングスケールCPB6K0. 1N	68,000	69,700
453	2-9530-02	カウンティングスケールCPB15K0. 2N	68,000	69,700
453	2-9530-03	カウンティングスケールCPB30K0. 5N	68,000	69,700
454	1-1013-01	自動はかり SM-500	8,500	11,000
454	1-1013-02	自動はかり SM-1	7,500	10,000
454	1-1013-03	自動はかり SM-2	7,500	10,000
454	1-1013-04	自動はかり SM-4	7,500	10,000
454	1-1013-01-20	自動はかり SM-500 校正証明書付	15,500	18,000
454	1-1013-02-20	自動はかり SM-1 校正証明書付	14,500	17,000
454	1-1013-03-20	自動はかり SM-2 校正証明書付	14,500	17,000
454	1-1013-04-20	自動はかり SM-4 校正証明書付	14,500	17,000
462	3-5989-04	ペーパーディッシュ HS120315	8,000	8,300
471	3-097-01-20	放射温度計TN49SJBUG校正証明書付	43,000	33,000
471	1-6078-01-20	放射温度計 ISK8700 II校正証明書付	33,900	23,900
472	3-5646-01-20	放射温度計 TN43CJO 校正証明書付	32,800	22,800
473	1-7892-01	赤外放射温度計 testo830-T1	14,100	15,000
473	1-7892-02	赤外放射温度計 testo830-T2	17,200	18,000
475	3-5647-01-20	放射温度計 TN418JCR校正証明書付	34,950	24,950
475	2-9959-01	赤外放射温度計testo835-T1	47,000	49,000
475	2-9959-02	赤外放射温度計testo835-T2	75,200	79,000
475	2-9960-01	赤外放射温度計testo835-H1	62,700	66,000
476	2-5785-11	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2	9,500	9,800
476	2-5785-12	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A	20,500	20,800
477	3-634-01-20	サーモグラフィー SGT 校正証明書付	99,000	89,000
479	3-2573-11-20	サーマルイメージ放射温度計TG167校正	79,800	69,800
479	3-3636-01-20	サーモグラフィカメラ C2 校正証明書付	124,800	114,800
480	3-8963-01	サーモグラフィONE PRO iOS対応	49,800	53,400
480	3-8963-02	サーモグラフィ ONE PRO	49,800	53,400
480	3-8744-01	サーモグラフィ0563 0885X1	864,000	950,000
484	2-5784-01	食品用デジタル温度計 MF1000	24,800	25,500
484	2-5784-02	食品用デジタル芯温度計 MF1000-M	24,800	25,500
484	2-5784-01-20	食品用デジタル温度計MF1000校正書付	34,800	35,500
486	2-6304-11	T字型中心温度計 中心用温度センサ	3,300	3,500
486	2-6304-12	T字型中心温度計 凍凍食品用温度センサ	9,500	10,000
486	2-6304-13	T字型中心温度計 中心用温度センサロング	4,400	4,700
486	2-6304-15	T字型中心温度計 105 セット	29,700	31,000
492	61-0104-17	testo735-2温度計	64,800	68,000
492	61-0104-18	testo735用Pt100温度プローブ	57,600	60,500
492	61-0104-17-20	温度計 735-2 校正証明書付	74,800	78,000
523	1-5364-11	表面温度計 905-T2	13,200	14,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
524	3-6337-01	大画面温度計 4160	6,200	5,800
527	1-4860-02	棒状温度計20525	4,900	5,100
527	1-1909-01	棒状温度計(楽読タイプ) 30591	2,800	2,900
527	1-1909-02	棒状温度計(楽読タイプ) 30505	3,500	3,600
530	6-9000-02-20	留点温度計 0~150℃ 校正証明書付	15,320	15,800
531	1-6377-01-20	温度計DIST-7低分留用 校正証明書付	25,600	26,600
531	1-6377-02-20	温度計DIST-8高分留用 校正証明書付	27,800	28,800
531	1-6377-03-20	温度計PP-9 高流動点用 校正証明書付	25,600	26,600
531	1-6377-04-20	温度計PP-10低流動点用 校正証明書付	27,900	28,900
531	1-6377-05-20	温度計VIS-18動粘度用 校正証明書付	50,800	51,800
531	1-6377-06-20	温度計VIS-20動粘度用 校正証明書付	50,800	51,800
531	1-6377-07-20	温度計VIS-22動粘度用 校正証明書付	54,000	55,000
531	1-6377-08-20	温度計VIS-24動粘度用 校正証明書付	54,000	55,000
531	1-6377-09-20	温度計PMF-30 P-M 校正証明書付	25,800	26,800
531	1-6377-10-20	温度計PMF-31 P-M 校正証明書付	27,200	28,200
531	1-6377-11-20	温度計COC-32C-O引火点用校正書付	29,200	30,200
531	1-6377-12-20	温度計SP-33低軟化点用 校正証明書付	25,600	26,600
531	1-6377-13-20	温度計DP-38ガラス滴点用 校正書付	26,300	27,300
531	1-6377-14-20	温度計AP-40中アニリン点用 校正書付	28,600	29,600
531	1-6377-15-20	温度計SG-42比重浮ひょう法用校正書付	28,400	29,400
531	1-6377-16-20	温度計GUM-49実在ガム用校正証明書付	30,400	31,400
531	1-6377-17-20	温度計FP-71 析出点用 校正証明書付	27,800	28,800
531	1-6377-18-20	温度計VIS-88動粘度用 校正校正書付	50,800	51,800
535	1-6444-01	ポータブル湿度計 testo610	18,800	20,000
536	2-9392-01	ハンディ湿度温度計MI70	106,000	108,000
536	2-9392-11	センサー HMP75	93,000	94,000
536	2-9392-12	センサー HMP76	125,000	127,000
536	2-9392-13	センサー HMP77B	187,000	191,000
536	2-9392-14	湿度温度計MI70LINKソフトウェア	12,000	13,000
537	1-9317-01	ハンディ露点計DM70J5B0A0J1	419,000	428,000
566	1-5623-21	温湿度カードロガー MR6662	19,500	20,100
566	1-5623-31	温湿度センサー MR9202	7,500	7,700
566	1-5623-32	ケーブル MR9282-010	2,800	3,400
566	1-5622-14	カードロガーデータ読取器 MR9504	13,400	13,800
567	1-5622-01	カードロガー MR5300	19,800	20,400
567	1-5622-11	カードロガー-外付温度センサ MR9301	2,500	3,200
567	1-5622-12	カードロガー-外付温度センサ MR9302	4,200	4,300
567	1-5622-13	カードロガー-外付温度センサ MR9303	4,200	4,300
567	1-5622-14	カードロガーデータ読取器 MR9504	13,400	13,800
569	1-3234-01	温度データログ0572. 1753	28,100	29,000
569	1-3234-02	内蔵湿度データログ0572. 1754	39,100	40,000
569	1-3234-03	温度データログ0572. 1764	54,800	56,000
569	1-3234-04	温度データログ0572. 1763	55,100	57,000
569	1-3234-05	温湿度データログ0572. 1765	64,600	66,000
569	1-3234-06	温湿度データログ0572. 1766	69,900	72,000
569	1-3234-07	温湿度・気圧データログ0572. 1767	80,100	82,000
569	1-3234-11	温湿度プローブ 0572. 6172	29,800	31,300
569	1-3234-12	温湿度プローブ 0572. 6174	34,900	37,000
569	1-3234-13	K熱電対温度プローブ 0602. 0645	3,900	4,100
572	1-9255-01	4チャンネルハンディロガーMR2041U	75,000	77,300
572	1-9255-02	4チャンネルハンディロガーMR2041MU	84,000	86,600
577	5-3046-21	温湿度記録計 ST-50A	98,000	108,000
577	5-3046-22	温湿度記録計 ST-50M	128,000	141,000
584	1-8199-21	pHメーター携帯型2215	102,000	103,000
584	1-8199-22	pHメーター卓上型2115	154,000	156,000
584	1-8199-23	pH/イオンメーター携帯型3245	165,000	167,000
584	1-8199-24	pH/イオンメーター卓上型2145	242,000	245,000
584	1-8199-13	pH電極 9157BNMD	50,500	51,200
584	1-8199-14	ORP電極 9179BNMD	50,500	51,200
584	1-8199-15	導電率プローブ 013005MD	80,000	81,200
584	1-8201-01	pH複合電極 8102BNUWP	61,800	62,700
584	1-8201-03	pH複合電極 8172BNWP	65,000	65,900
584	1-8201-05	pH複合電極 9103BNWP	46,500	47,100
584	1-8201-06	pH複合電極 9172BNWP	36,000	36,500
584	1-8201-07	pH複合電極 9107BNMD	30,000	30,400
584	1-8202-01	アンモニア電極 9512BNWP	113,000	114,000
584	1-8202-02	シアン複合電極 9606BNWP	134,000	136,000
584	1-8202-03	フッ素複合電極 9609BNWP	134,000	136,000
584	1-8202-04	塩素複合電極 9617BNWP	120,000	121,000
584	1-8202-05	硝酸複合電極 9707BNWP	131,000	132,000
584	1-8202-06	カルシウム複合電極 9720BNWP	139,000	141,000
586	1-3491-01	卓上型pHメータS22030019029	203,000	208,000
586	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	37,000	37,900
586	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	34,800	35,700
586	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	11,300	11,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
586	1-5101-03	pHメータ標準液 51350072	3,500	3,600
592	1-8510-21	ポータブルpH計 30207950	86,900	89,000
592	1-8510-23	ポータブルpH計 30207951	96,300	98,600
592	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	37,000	37,900
592	1-5100-16	電極 InLab PurePro-ISM	63,800	65,300
592	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	34,800	35,700
592	1-8510-11	電極 InLabExpert Go	47,100	48,200
592	1-8510-22	電極 InLabEx Go10m ISM	53,700	55,000
592	1-5101-32	BNCマルチピンケーブル30281896	11,300	11,600
592	1-5102-01	pHメータ用標準液30入51302047	11,300	11,600
592	1-5102-02	pHメータ用標準液30入51302069	11,300	11,600
592	1-5102-03	pHメータ用標準液30入51302070	11,300	11,600
592	1-5102-04	pHメータ用標準液セット51302068	11,300	11,600
592	1-5102-05	pHメータ用標準液51350052	4,600	4,800
592	1-5102-06	pHメータ用標準液51350054	4,600	4,800
592	1-5102-07	pHメータ用標準液51350056	4,600	4,800
592	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,600	4,800
592	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,700	2,500
597	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	30,400	32,000
597	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	33,700	35,400
604	1-9184-01	電極洗浄液タンパク除去用51350100	4,600	4,800
604	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,700	2,500
609	1-8511-31	ポータブル導電率計 30207955	107,000	110,000
609	1-8511-32	ポータブル導電率計 30207956	115,000	118,000
609	1-8511-21	導電率センサ InLab738	63,900	65,400
609	1-8511-22	導電率センサ InLab738-10m	72,900	74,600
609	1-8511-13	標準液 51302049	12,500	12,800
609	1-8511-14	標準液 51302050	12,500	12,800
609	1-8511-31-20	ポータブル導電率計30207955校正付	127,000	130,000
609	1-8511-32-20	ポータブル導電率計30207956校正付	135,000	138,000
618	1-8512-21	ポータブル溶存酸素計 30207959	161,000	165,000
618	1-8512-22	ポータブル溶存酸素計 30207960	165,000	169,000
618	1-8512-11	溶存酸素計電極 InLab605	103,000	106,000
618	1-8512-12	溶存酸素計電極InLab605/10m	116,000	119,000
618	1-8512-14	電解液 51340294	4,000	4,100
618	1-8512-15	無酸素液用錠剤20錠 51300140	12,500	4,000
619	1-2851-11	光学式溶存酸素計 30207971	223,000	229,000
619	1-2851-12	光学式溶存酸素計 30207972	231,000	237,000
628	2-5819-02	高濃度残留塩素測定器 高濃度法pH測定器	29,000	25,000
628	2-5819-04	高濃度残留塩素測定器(高濃度法)	21,000	17,000
640	3-9865-01	ハンディ型濁度計 AQ4500	307,000	311,000
661	3-8801-02	CO2濃度計 高濃度測定セット	248,000	254,000
661	3-8801-01	CO2濃度計 低濃度測定セット	242,000	247,000
661	2-9392-14	湿度温度計MI70LINKソフトウェア	12,000	13,000
661	1-3562-11	CO2モニター付き温湿度データロガー	65,000	68,200
670	3-8746-01	燃焼排ガス分析計 testo340	1,022,500	1,057,700
671	3-8745-01	燃焼排ガス分析計 testo350	2,758,700	3,082,200
671	1-7469-02	可燃性ガス検知器 HT-4550	107,000	90,000
677	61-0105-50	testo316-4冷媒検知器セット	62,800	66,000
682	1-6481-01	ポータブル照度計 testo540	18,200	20,000
691	8-5355-11	熱線式風速計 405	17,700	19,000
691	8-5355-11-20	熱線式風速計405 校正証明書付	50,700	52,000
693	1-5305-02	温・風量計testo-425 セハレート	63,800	67,000
693	1-5237-15	温湿度計0516.0210 ケース	4,000	4,200
693	1-5305-02-20	温・風量計testo-425校正証明書付	96,800	100,000
705	3-6697-01	高性能直流安定化電源 DCP3003	32,000	33,000
705	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	33,000	35,000
705	3-6697-01-20	高性能直流安定化電源DCP3003校正付	46,000	48,000
705	3-6697-02-20	高性能直流安定化電源DCP3005校正付	47,000	50,000
713	1-3229-01	LCRメーターU1731C	44,000	45,500
713	1-3229-02	LCRメーターU1732C	53,000	55,000
713	1-3229-03	LCRメーターU1733C	60,000	62,000
716	1-9832-01	ポケットマルチメータ MCD008	4,980	5,480
717	1-2175-21	デジタルマルチメーター U1241C	33,340	34,500
717	1-2175-22	デジタルマルチメーター U1242C	35,740	37,000
717	1-2175-11	ソフトキャリングケースU1174A	2,300	2,400
720	3-9319-01	ACクランプメーター 3280-10F	8,400	9,000
720	3-9319-02	ACクランプメーター 3280-70F	20,400	21,000
720	1-9835-01	AC/DCクランプメータ M260	29,800	32,800
725	3-8384-01	デジタル真空計 LB710202	68,200	73,000
731	1-6477-01	ポータブル差圧計 testo510	20,200	21,000
732	1-1824-02	小型デジタルマノメータHT-1500NM	43,000	45,000
732	1-1824-03	小型デジタルマノメータHT-1500NH	63,000	64,000
738	1-6666-07	精密圧力調整器GF2-2506LNF30	51,600	56,000
739	8-523-02	ダストクリーナー交換用ポンベCO2 5本	6,500	8,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
754	1-5036-01	アナログ粘度計LVT115英文校正証明書	400,000	550,000
754	1-5036-02	アナログ粘度計RVT115英文校正証明書	400,000	550,000
754	1-5036-03	アナログ粘度計HAT115英文校正証明書	400,000	550,000
754	1-5036-04	アナログ粘度計HBT115英文校正証明書	400,000	550,000
755	1-5037-41	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	580,000	640,000
755	1-5037-42	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	580,000	640,000
755	1-5037-43	ブルックデジタル粘度計 HADV1M	580,000	640,000
755	1-5037-44	ブルックデジタル粘度計 HBDV1M	580,000	640,000
755	1-5037-51	ブルックデジタル粘度計 LVDVE	450,000	520,000
755	1-5037-52	ブルックデジタル粘度計 RVDVE	450,000	520,000
755	1-5037-53	ブルックデジタル粘度計 HADVE	450,000	520,000
755	1-5037-54	ブルックデジタル粘度計 HBDVE	450,000	520,000
756	2-2787-21	ブルックフィールド粘度計LVDV2T	820,000	900,000
756	2-2787-22	ブルックフィールド粘度計RVDV2T	820,000	900,000
756	2-2787-23	ブルックフィールド粘度計HADV2T	820,000	900,000
756	2-2787-24	ブルックフィールド粘度計HBDV2T	820,000	900,000
759	2-9625-01	シリコン標準粘度液5cps	16,000	22,000
759	2-9625-02	シリコン標準粘度液10cps	16,000	22,000
759	2-9625-03	シリコン標準粘度液100cps	16,000	22,000
759	2-9625-04	シリコン標準粘度液500cps	16,000	22,000
759	2-9625-05	シリコン標準粘度液1000cps	16,000	22,000
759	2-9625-06	シリコン標準粘度液5000cps	16,000	22,000
759	2-9625-07	シリコン標準粘度液12500cps	16,000	22,000
759	2-9625-08	シリコン標準粘度液30000cps	16,000	22,000
759	2-9625-09	シリコン標準粘度液60000cps	16,000	22,000
759	2-9625-10	シリコン標準粘度液100000cps	16,000	22,000
766	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	290,000	297,000
769	2-6144-21	水分計 MB23	127,000	111,200
769	2-6144-22	水分計 MB25	167,000	172,000
774	3-5014-01	材料水分計 testo616	39,100	42,000
774	3-8800-01	オイル内水分計 指示計+プローブ	485,000	494,000
774	3-8800-11	オイル内水分計 キャリングケース	46,000	47,000
774	2-9392-14	湿度温度計MI70LINKソフトウェア	12,000	13,000
776	1-2533-01	膜厚計750USB-F	148,000	170,000
776	1-2533-02	膜厚計750USB-FN	188,000	220,000
778	1-3242-21	膜厚計 725-F-1.5	180,000	190,000
778	1-3242-22	膜厚計 725-N-0.7	190,000	210,000
778	1-3243-11	膜厚計 735-F-1.5	220,000	240,000
778	1-3243-12	膜厚計 735-N-0.7	230,000	260,000
778	1-3243-13	膜厚計 735-FN-1.5	300,000	310,000
786	1-1024-03	ハンドコメーター部品 KS-100	4,000	5,000
788	61-0105-38	testo477LEDストロボスコープ	117,000	130,000
803	3-5537-11	実体顕微鏡STZ-161-TLED-HZ	148,000	157,000
803	3-5537-12	実体顕微鏡 STZ-161-TP-HZ	127,000	136,000
803	3-5537-13	実体顕微鏡STZ-171-TLED-HZ	200,000	209,000
803	3-5537-14	実体顕微鏡 STZ-171-TP-HZ	163,000	171,000
818	3-9032-01	マイクロスコープ L-KIT604	99,800	111,000
818	3-9032-02	マイクロスコープ L-KIT606	102,600	115,000
819	3-9033-01	マイクロスコープ L-KIT581	148,600	164,000
828	62-2993-44	L-KIT564マイクロスコープモニタ付	253,700	264,000
829	2-630-35	コールドライトMegaLight100V	47,000	48,700
829	2-630-36	コールドライトMegaLight200V	47,000	48,700
834	2-6997-01	マイクロスケール 177-401C	3,600	4,320
846	1-8272-21	LEDライト L-703	30,000	31,500
846	1-8272-31	L703用クランプセット L-703-1	950	1,000
852	1-1841-21	電池式UVランプ UV-5A	13,000	13,400
852	1-1841-22	電池式UVランプ UV-5F	21,000	21,600
852	1-1841-23	電池式UVランプ UV-5NF	22,000	22,700
852	1-1841-11	交換用ランプ BLE-5T365B	7,820	8,050
852	1-1841-12	交換用ランプ BLE-5T254	7,600	7,830
852	1-1841-13	交換用ランプ BLE-5T3625	9,740	10,040
854	2-5395-01	マイスタールーベ LC	31,000	32,000
885	3-9714-01	ワイヤレスデジタルノギス 16EWri	28,000	19,700
885	3-691-01	i-Stick 受信器	12,200	11,600
889	3-9824-01	表面粗さ測定機 PS10-SET	250,000	212,600
890	61-6179-87	ハイトゲージ20cm VHK-20KDS	26,000	31,000
890	61-6179-88	ハイトゲージ30cm VHK-30KDS	29,000	36,000
891	2-1674-01-20	シックスゲージJSM-112校正証明書付	12,000	12,800
891	2-1674-02-20	シックスゲージJSM-528校正証明書付	15,200	16,300
891	2-1674-03-20	シックスゲージJSM-627 校正書付	23,600	25,600
891	2-1674-04-20	シックスゲージJSM-1201L校正書付	27,000	29,300
901	1-3465-11	VブロックA型 126-50 機械仕上	5,040	8,460
901	1-3465-12	VブロックA型 126-75 機械仕上	6,480	8,460
901	1-3465-13	VブロックA型 126-100 機械仕上	9,100	10,900
901	1-3465-14	VブロックA型 126-125 機械仕上	15,200	16,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
901	1-3465-15	VブロックA型 126-150 機械仕上	22,000	23,260
901	1-3467-11	VブロックA型 126-50 A級仕上	19,200	21,000
901	1-3467-12	VブロックA型 126-75 A級仕上	26,000	29,600
901	1-3467-13	VブロックA型 126-100 A級仕上	32,600	36,000
901	1-3467-14	VブロックA型 126-125 A級仕上	47,200	54,000
901	1-3467-15	VブロックA型 126-150 A級仕上	59,000	67,000
901	1-3468-12	VブロックB型 127-75 機械仕上	7,000	7,200
901	1-3470-11	VブロックB型 127-50 A級仕上	18,000	19,000
901	1-3470-12	VブロックB型 127-75 A級仕上	24,000	26,000
901	1-3470-13	VブロックB型 127-100 A級仕上	31,000	32,800
901	1-3470-14	VブロックB型 127-125 A級仕上	45,000	47,000
901	1-3470-15	VブロックB型 127-150 A級仕上	55,000	58,000
903	8-161-11	丸型水準器 13A マグネット無	2,300	2,550
903	8-161-12	丸型水準器 17A マグネット無	2,400	2,650
907	2-3357-21	レーザー距離計 DISTO-D2BT	37,000	43,600
960	2-7597-01	流し台(電気温水器付) XJ900セット	348,000	356,000
960	2-7597-02	流し台(電気温水器付)XJ1200セット	366,000	375,000
966	3-8802-01	平机 LDC-H107 NA	34,200	38,400
966	3-8802-02	平机 LDC-H127 NA	35,700	39,000
966	3-8802-03	平机 LDC-H147 NA	40,000	47,000
966	3-8802-04	片袖机 LDC-K107-R3 NA	53,000	58,000
966	3-8802-05	片袖机 LDC-K127-R3 NA	53,800	58,800
966	3-8802-06	両袖机 LDC-R147-LR33 NA	80,000	86,000
966	3-8802-07	両袖机 LDC-R167-LR33 NA	82,500	90,000
966	3-8802-11	脇机 LDC-WD3 NA	35,000	39,200
966	3-8737-01	平机 LDC-H107 WH	34,200	38,400
966	3-8737-02	平机 LDC-H127 WH	35,700	39,000
966	3-8737-03	平机 LDC-H147 WH	40,000	47,000
966	3-8737-04	片袖机 LDC-K107-R3 WH	53,000	58,000
966	3-8737-05	片袖机 LDC-K127-R3 WH	53,800	58,800
966	3-8737-06	両袖机 LDC-R147-LR33 WH	80,000	86,000
966	3-8737-07	両袖机 LDC-R167-LR33 WH	82,500	89,500
966	3-8737-11	脇机 LDC-WD3 WH	35,000	39,200
968	3-8740-01	センターテーブル KVT-1260 NA	18,200	19,800
968	3-8740-02	センターテーブル KVT-1260 WN	18,200	19,800
968	3-8740-03	応接用センターテーブル 山中センター	25,000	27,900
968	3-8741-01	応接ソファ NZ-1 BK ブラック	44,800	49,700
968	3-8741-02	応接ソファ NZ-1 BR ブラウン	44,800	49,700
968	3-8741-03	応接ソファ NZ-1 IV アイボリー	44,800	49,700
968	3-8741-04	応接ソファ NZ-2 BK ブラック	62,800	70,700
968	3-8741-05	応接ソファ NZ-2 BR ブラウン	62,800	70,700
968	3-8741-06	応接ソファ NZ-2 IV アイボリー	62,800	70,700
968	3-8741-07	応接ソファ NZ-3 BK ブラック	74,500	83,100
968	3-8741-08	応接ソファ NZ-3 BR ブラウン	74,500	83,100
968	3-8741-09	応接ソファ NZ-3 IV アイボリー	74,500	83,100
968	3-8742-01	応接イス GRL-1 BK ブラック	36,700	40,400
968	3-8742-02	応接イス GRF-1 GR グレー	42,000	45,700
968	3-8742-03	応接イス GRL-2 BK ブラック	60,000	64,800
968	3-8742-04	応接イス GRF-2 GR グレー	67,000	72,500
969	3-8764-01	テーブル RFOVT-OA1890NA	52,000	54,600
969	3-8764-02	テーブル RFOVT-OA1890WH	52,000	54,600
969	3-8739-01	ミーティングチェア SFIDA ブラック	8,500	9,300
969	3-8739-02	ミーティングチェア SFIDA ブルー	8,500	9,300
969	3-8739-03	ミーティングチェア SFIDA グリーン	8,500	9,300
969	3-8739-04	ミーティングチェア SFIDA ホワイト	8,500	9,300
969	3-8739-05	ミーティングチェア SFIDA オレンジ	8,500	9,300
973	3-5174-01	オフィスチェア K-932-BK	10,500	11,000
973	3-5175-01	スイングチェア K-921-BL	13,500	14,200
973	3-5175-02	スイングチェア K-921-RD	13,500	14,200
973	3-5175-03	スイングチェア K-921-BK	13,500	14,200
973	3-5175-04	スイングチェア K-921-GN	13,500	14,200
973	3-5175-05	スイングチェア K-921-DGR	13,500	14,200
981	3-5169-01	折り畳みイス SFC-2T-BL	3,900	4,000
981	3-5169-02	折り畳みイス SFC-2T-BR	3,900	4,000
982	3-5233-01	パーティションSMP-1506MP・NA	15,000	15,800
982	3-5233-02	パーティション SMP-1506PC	15,000	15,800
982	3-5233-03	パーティションSMP-1806MP・NA	17,500	18,500
982	3-5233-04	パーティション SMP-1806PC	17,500	18,500
982	3-5233-05	パーティションSMP-1509MP・NA	19,500	20,600
982	3-5233-06	パーティション SMP-1509PC	19,500	20,600
982	3-5233-07	パーティションSMP-1809MP・NA	21,500	22,700
982	3-5233-08	パーティション SMP-1809PC	21,500	22,700
982	3-5233-11	直線連結金具 SMP-SJ	1,600	2,200
982	3-5233-12	L型連結金具 SMP-LJ	1,600	2,200
982	3-5233-13	3方向連結金具 SMP-3J	2,200	2,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
982	3-5233-14	4方向連結金具 SMP-4J	2,800	3,200
982	3-5233-15	アジャスター付安定脚 SMP-F	1,900	2,100
982	3-5233-16	キャスター安定脚 SMP-FK	2,000	2,300
1029	1-7285-04	廃液回収システムEF4-38GL-SYS	38,200	40,500
1029	1-7285-03	廃液回収システムEF-4-83C-SYS	50,800	54,000
1029	1-7285-05	廃液回収システムEF-8-83C-SYS	50,900	54,000
1050	2-211-01	活性炭フィルターAO02	53,000	57,000
1050	2-211-02	活性炭フィルター B002	63,000	67,000
1050	2-211-03	活性炭フィルターMX002	90,000	98,000
1050	2-211-04	活性炭フィルターAD002	136,000	140,000
1050	2-211-05	活性炭フィルター BD002	146,000	150,000
1050	2-211-06	活性炭フィルターMXD002	173,000	177,000
1050	2-208-01	活性炭フィルターAO01	63,000	67,000
1050	2-208-02	活性炭フィルター B001	80,000	84,000
1050	2-208-03	活性炭フィルターMX001	110,000	114,000
1050	2-208-04	活性炭フィルターAD001	151,000	155,000
1050	2-208-05	活性炭フィルター BD001	168,000	172,000
1050	2-208-06	活性炭フィルターMXD001	198,000	202,000
1064	1-3475-01	真空型グローブボックスAZGBV050	930,000	1,076,000
1064	1-3475-02	真空型グローブボックスAZGBV065	1,420,000	1,566,000
1075	3-9983-01	グローブバッグ SS-20	24,000	25,000
1075	1-845-03	グローブバッグ108DX-17-17HG	18,000	19,000
1075	1-845-01	グローブバッグ108DX-27-27HG	20,200	21,000
1075	1-845-02	グローブバッグ108DX-37-37HG	22,800	23,700
1075	3-119-02	グローブバッグ X-27 6枚入	76,200	79,000
1095	3-5990-11	NFC温湿度ロガー用ホルダー窓用ホルダ	1,800	2,800
1105	1-961-04	デンキケータ IW-4 (4個)	71,000	64,000
1105	1-1220-01	デンキケータ(顕微鏡レンズ用)UDE	13,500	14,200
1106	1-023-01	ユニットデンキケータ UD-1型	8,900	9,300
1106	1-023-02	ユニットデンキケータ UD-4型(4個)	34,800	36,300
1106	1-023-04	ユニットデンキケータ 手提用	10,800	11,200
1106	2-7918-01	ユニットデンキケータ UD-1ESD	9,800	10,200
1106	2-7918-02	ユニットデンキケータ UD-4ESD	43,000	39,800
1106	3-5990-01	防塵防湿キャリー HS120052	13,000	13,500
1106	3-5990-02	防塵防湿キャリー HS120077	13,000	13,500
1106	3-5990-03	防塵防湿キャリー HS120078	13,000	13,500
1113	1-6977-01	乾燥剤キャニスター F420460000	4,450	4,600
1122	2-9791-11	超小型窒素発生装置 SUF-500	158,000	173,000
1123	1-1461-02	真空デシケータVDC-11	98,200	102,000
1123	1-1461-03	真空デシケータVDC-21	111,000	115,500
1123	1-1461-01	真空デシケータ VDC-31	137,000	142,500
1123	1-1461-04	真空デシケータVDC-41	204,000	212,000
1125	1-1462-01	真空デシケータ VDR-20	19,200	19,800
1125	1-1462-02	真空デシケータ VDR-25	20,200	21,000
1125	1-1462-03	真空デシケータ VDR-30	28,200	29,500
1125	1-1462-04	真空デシケータ VDR-20G	28,100	29,000
1125	1-1462-05	真空デシケータ VDR-25G	29,800	31,000
1125	1-1462-06	真空デシケータ VDR-30G	37,900	39,500
1125	1-1462-16	真空デシケータ 真空ゲージ	14,400	15,000
1125	1-1462-17	真空デシケータ ストップコック	8,200	9,000
1133	2-8083-01	ボトルキャリアー F11640-0001	8,500	9,000
1137	1-6983-01	ビペットラック F189530000	6,800	7,100
1139	1-8134-03	ビペッタークランプ HS20162A	6,180	6,370
1139	2-6364-01	ビペットスタンド F18962-0006	17,500	18,200
1140	3-5991-01	ビペットステーションHS120026 青	15,500	16,000
1140	3-5991-02	ビペットステーションHS120056黄緑	15,500	16,000
1140	3-5991-03	ビペットステーションHS120057 紫	15,500	16,000
1142	3-223-01	ボトルスタンド BS-35	5,800	6,000
1142	3-223-02	ボトルスタンド BS-40	5,800	6,000
1142	3-223-03	ボトルスタンド BS-45	5,800	6,000
1142	3-223-04	ボトルスタンド BS-50	5,800	6,000
1142	3-223-05	ボトルスタンド BS-55	5,800	6,000
1142	3-223-06	ボトルスタンド BS-60	5,800	6,000
1145	3-252-01	パーツケース B-10-AA	2,280	2,400
1145	3-252-02	パーツケース B-10-AB	2,280	2,400
1145	3-252-03	パーツケース B-10-AC	2,280	2,400
1160	8-2176-11	アルティアバスケットAB75アイボリー	3,600	4,000
1163	1-8482-01	棚板 A1824NC	6,000	9,000
1163	1-8482-02	棚板 A1830NC	7,100	9,500
1163	1-8482-03	棚板 A1836NC	8,000	10,000
1163	1-8482-04	棚板 A1842NC	8,700	11,000
1163	1-8482-05	棚板 A1848NC	10,000	11,500
1163	1-8482-06	棚板 A1860NC	12,300	13,500
1163	1-8482-07	棚板 A1872NC	14,000	15,500
1163	1-8482-08	棚板 A2424NC	7,700	11,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1163	1-8482-09	棚板 A2430NC	8,600	11,500
1163	1-8482-10	棚板 A2436NC	10,700	12,000
1163	1-8482-11	棚板 A2442NC	12,000	13,000
1163	1-8482-12	棚板 A2448NC	13,700	14,500
1163	1-8482-13	棚板 A2460NC	16,500	17,500
1166	0-6896-01	シェルフ AHM610S4・1900	31,000	33,100
1166	0-6896-02	シェルフ AHM760S4・1900	33,000	35,200
1166	0-6896-03	シェルフ AHM910S4・1900	35,800	38,000
1166	0-6896-04	シェルフ AHM1070S4・1900	40,000	42,200
1166	0-6896-05	シェルフ AHM1220S4・1900	42,800	45,000
1166	0-6896-14	シェルフ AHL1820S4・1900	72,800	75,000
1166	0-6056-01	シェルフ AHM610S4・1600	28,000	32,500
1166	0-6056-02	シェルフ AHM760S4・1600	30,000	32,200
1166	0-6056-03	シェルフ AHM910S4・1600	33,000	35,200
1166	0-6056-04	シェルフ AHM1070S4・1600	37,000	39,200
1166	0-6056-14	シェルフ AHL1820S4・1600	69,000	71,200
1166	0-6057-01	シェルフ AHM610S4・1400	26,000	28,000
1166	0-6057-02	シェルフ AHM760S4・1400	28,000	30,000
1166	0-6057-03	シェルフ AHM910S4・1400	31,000	33,100
1166	0-6057-04	シェルフ AHM1070S4・1400	35,000	37,100
1166	0-6057-14	シェルフ AHL1820S4・1400	68,000	70,200
1172	61-9059-73	RFPFS-SGW/Hパンフレットスタンド	7,700	8,100
1172	61-9059-72	RFPFS-DBWHパンフレットスタンド	13,500	14,200
1172	61-9059-74	RFPFS-TRWHパンフレットスタンド	19,000	20,000
1183	3-5337-01	耐火金庫 119EN88	32,000	33,500
1183	3-5337-02	耐火金庫 125EN88	34,000	35,300
1183	3-5337-03	耐火金庫 530EN88	40,000	42,500
1184	3-5336-11	耐火金庫 060EKR3	72,000	76,400
1184	3-5336-12	耐火金庫 070EKR3	76,500	81,000
1184	3-5336-13	耐火金庫 080EKR3	106,000	123,000
1184	3-5336-14	耐火金庫 100EKR3	153,000	165,600
1184	3-5336-15	耐火金庫 120EKR3	194,000	214,700
1186	3-5319-01	キャビネットDFC2000R3	155,000	162,000
1186	3-5319-02	キャビネットDFC3000R3	210,000	216,000
1186	3-5319-03	キャビネットDFC4000R3	249,000	261,000
1187	3-5350-11	ラボベンチ用ユニットスタンドLB1006	17,000	18,000
1190	1-1954-01	エクストラユーティリティークラート4091	68,000	90,000
1190	1-1954-02	エクストラユーティリティークラート4092	93,000	120,000
1190	1-1954-03	エクストラユーティリティークラート4093	108,000	120,000
1190	1-1954-11	エクストラユーティリティークラート4098	14,400	18,000
1205	3-5354-01	トレワゴン S	46,200	48,000
1205	3-5354-02	トレワゴン W	78,700	83,000
1205	3-5354-03	トレワゴン S-H	73,700	78,000
1205	4-5347-01	グラットネル収納ケース 浅型	1,700	1,860
1205	4-5347-02	グラットネル収納ケース 深型	2,250	2,950
1229	3-465-02	ステップストウール 2523B ブラック	17,000	14,200
1229	3-465-03	ステップストウール 2523V ベージュ	17,000	14,200
1230	61-3173-89	VRAL3815F3001002000	33,100	36,780
1230	61-3173-90	VRAL3815F3001003000	47,300	52,540
1230	61-3173-91	VRAL3815F4001002000	36,900	40,630
1230	61-3173-92	VRAL3815F4001003000	52,900	58,230
1230	61-3173-93	VRAL3815F5001002000	40,200	45,460
1230	61-3173-94	VRAL3815F5001003000	58,400	65,450
1230	61-3173-95	VRAL3815F6001002000	44,000	50,640
1230	61-3173-96	VRAL3815F6001003000	64,000	73,000
1233	3-1491-01	アズノールシャーレJPND90-15	7,200	7,950
1233	3-1491-51	アズノールシャーレJPND90-15十箱	62,000	68,500
1234	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,900	8,200
1234	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	71,100	74,000
1236	6-8627-01	滅菌シャーレ 電子線滅菌No. 2910P	17,500	20,000
1236	6-8627-02	滅菌シャーレ 電子線滅菌 No. 901	16,000	18,000
1236	6-8627-03	滅菌シャーレ 電子線滅菌 No. 902	15,000	17,500
1237	2-9169-04	スタンダードシャーレ80/15	350	370
1237	2-9442-01	ペトリ皿3160-60	1,050	1,100
1237	2-9443-01	ペトリ皿3160-100	940	990
1237	2-9444-01	ペトリ皿3160-101	940	990
1237	2-9445-01	ペトリ皿3160-102	1,150	1,200
1237	2-9446-01	ペトリ皿3160-150	3,000	3,150
1237	2-9447-01	ペトリ皿3160-152	1,570	1,650
1241	1-2424-01	ディッシュP35G-0-10-C	31,000	31,500
1241	1-2424-02	ディッシュP-35G-0-14-C	31,000	31,500
1241	1-2424-03	ディッシュP35G-1.0-14-C	31,000	31,500
1241	1-2424-04	ディッシュP35G-1.5-10-C	31,000	31,500
1241	1-2424-05	ディッシュP35G-1.5-14-C	31,000	31,500
1241	1-2424-06	ディッシュP35G-1.5-20-C	41,500	42,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1241	1-2424-07	ディッシュP35GC-0-10-C	41,500	42,300
1241	1-2424-08	ディッシュP35GC-0-14-C	41,500	42,300
1241	1-2424-09	ディッシュP35GCcol-0-10-C	41,500	42,300
1241	1-2424-10	ディッシュP35GCcol-0-14-C	41,500	42,300
1242	2-7620-01	セルスプレッダー HS8151	17,400	18,000
1242	2-7620-02	セルスプレッダー HS8171B	12,500	13,000
1248	3-8063-01	コレクションバッグ 91-200-01	6,500	6,700
1248	3-8063-02	コレクションバッグ 91-200-02	6,800	7,000
1248	3-8063-03	コレクションバッグ 91-200-05	9,800	10,100
1248	3-8063-04	コレクションバッグ 91-200-10	10,000	10,300
1248	3-8063-05	コレクションバッグ 91-200-20	11,700	12,100
1248	3-8064-01	カルチャーバッグ 91-200-78	44,500	45,800
1248	3-8064-11	チュービングセット 91-700-00	3,500	3,600
1248	3-8064-12	チュービングセット 91-700-04	4,000	4,120
1248	3-8064-13	チュービングセット 91-700-12	16,000	16,480
1250	2-2066-01	ストレージボトル 丸型 431175	11,000	11,600
1250	2-2066-02	ストレージボトル 丸型 430281	11,500	12,100
1250	2-2066-03	ストレージボトル 丸型 430282	22,000	23,100
1250	2-2066-04	ストレージボトル 丸型 430518	25,700	27,000
1250	2-2067-02	ストレージボトル 角型 431431	16,900	17,700
1250	2-2067-03	ストレージボトル 角型 431432	23,400	24,600
1258	3-9872-01	マイクロチューブ T2999-00	2,800	3,100
1261	3-6310-03	マイクロチューブ T2078A	4,350	5,500
1261	3-6310-04	マイクロチューブ T2079A	4,350	5,500
1261	3-6310-05	マイクロチューブ T2080A	4,350	5,500
1262	2-8007-02	マイクロチューブ L-2057	3,700	4,000
1262	2-8007-03	マイクロチューブ L-1192	5,800	6,200
1263	62-7023-40	O.6MLチューブ 502-GRD-Q	3,200	3,300
1263	62-7023-67	チューブ 509-GRD-Q	1,900	2,000
1263	62-7023-58	チューブ 508-GRD-Q	2,400	2,500
1263	1-6449-01	キャップ付チューブ 02-681-311	7,060	7,300
1263	1-6449-04	キャップ付チューブ 02-681-320	4,300	4,400
1263	1-6449-07	キャップ付チューブ 02-681-321	5,160	5,300
1265	1-8547-01	スクリユーチューブ 0.5ml自立型	13,200	14,000
1265	1-8547-02	スクリユーチューブ 1.5mlコニカル型	13,200	14,000
1265	1-8547-03	スクリユーチューブ 1.5ml自立型	13,200	14,000
1265	1-8547-04	スクリユーチューブ 2.0mlコニカル型	13,200	14,000
1265	1-8547-05	スクリユーチューブ 2.0ml自立型	13,200	14,000
1266	2-5360-01	キャップ付遠沈管 T334-2SPR	27,600	28,400
1266	2-5360-02	キャップ付遠沈管 T334-4SPR	27,600	28,400
1266	2-5360-03	キャップ付遠沈管 T334-5SPR	27,600	28,400
1266	2-5360-04	キャップ付遠沈管 T334-6SPR	27,600	28,400
1266	2-5360-05	キャップ付遠沈管 T334-7SPR	27,600	28,400
1267	9-694-18	自動分析用サンプルカップ 2510	5,900	4,400
1267	9-694-21	自動分析用サンプルカップ2511	3,700	3,100
1269	3-6314-03	クライオバイアル CRYO2CS	2,270	2,900
1271	4-3024-05	クライオバイアル 5005-0015	19,600	20,000
1272	2-3881-01	クライオバイアル T308-1A	51,500	53,000
1272	2-3881-02	クライオバイアル T308-2	51,500	53,000
1272	2-3881-03	クライオバイアル T308-2A	51,500	53,000
1272	2-3881-04	クライオバイアル T308-3A	54,600	56,200
1272	2-3881-05	クライオバイアル T308-4A	59,300	61,100
1272	2-3881-06	クライオバイアル T308-5A	63,000	64,900
1272	2-3881-07	クライオバイアル T311-1	52,000	53,600
1272	2-3881-08	クライオバイアル T311-2	52,000	53,600
1272	2-3881-09	クライオバイアル T311-3	52,000	53,600
1272	2-3881-10	クライオバイアル T311-4	55,200	56,900
1272	2-3881-11	クライオバイアル T311-4A	60,600	62,400
1272	2-3881-12	クライオバイアル T311-5	63,000	64,900
1281	2-5465-05	マイクロウェルプレートフタ 264122	9,600	9,900
1281	2-5465-06	マイクロウェルプレートフタ 263339	11,300	11,600
1286	2-5465-05	マイクロウェルプレートフタ 264122	9,600	9,900
1286	2-5465-06	マイクロウェルプレートフタ 263339	11,300	11,600
1297	2-4575-01	ハニカムラック 1577550W	7,800	9,360
1297	2-4575-02	ハニカムラック 1577-550R	7,800	9,360
1297	2-4575-04	ハニカムラック 1577-550Y	7,800	9,360
1297	2-4575-05	ハニカムラック 1577-550G	7,800	9,360
1297	2-4575-06	ハニカムラック 1577-550B	7,800	9,360
1298	2-5350-01	プレパレーションラック05-541-50	9,280	9,560
1298	2-5350-02	プレパレーションラック05-541-51	9,280	9,560
1298	2-5350-04	プレパレーションラック05-541-53	9,280	9,560
1298	2-5350-05	プレパレーションラック05-541-54	9,280	9,560
1298	2-5350-06	プレパレーションラック05-541-55	9,280	9,560
1298	1-7932-01	マイクロチューブボックスHS120032	4,400	4,500
1298	1-7932-02	マイクロチューブボックスHS120033	4,400	4,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1300	3-5987-01	ストレージボックス HS120034	5,300	5,500
1300	3-5987-02	ストレージボックス HS120040	5,300	5,500
1300	3-5987-03	ストレージボックス HS120041	5,300	5,500
1300	3-6089-01	ストレージボックス HS120042	6,000	6,200
1300	3-6089-02	ストレージボックス HS120044	6,000	6,200
1300	3-6089-03	ストレージボックス HS120043	6,000	6,200
1301	1-5531-01	アイソフリーズPCRラック5640-T4	9,800	12,000
1301	1-5531-02	アイソフリーズPCRラック5640-T6	9,800	12,000
1303	3-6204-01	フリーズボックス F18837-0000	7,200	7,500
1305	1-4851-01	フリーズボックスC5520-100-OH	8,000	8,300
1305	1-4851-02	フリーズボックスC5520-100-PH	8,000	8,300
1308	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	16,000	16,400
1308	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタブレット	6,380	6,520
1308	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,900	14,200
1308	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,600	13,900
1308	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	11,300	11,600
1308	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	16,100	16,400
1308	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	10,600	10,800
1308	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,800	15,200
1308	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,800	12,100
1308	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	50,400	55,500
1308	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	14,200	15,700
1308	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	35,600	39,200
1308	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	52,200	57,500
1308	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	6,570	6,710
1308	6-8814-48	粉末培地 1. 01295. 0001	11,000	11,300
1308	6-8814-49	粉末培地 1. 01298. 0001	7,690	8,460
1308	6-8814-12	粉末培地 マッコニー寒天 5465	14,000	15,400
1308	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	19,000	20,900
1308	6-8814-17	粉末培地ノボビオシン加mEC 14582	14,400	14,800
1308	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	16,200	17,900
1308	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,900	18,600
1308	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	57,200	58,400
1308	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	10,200	10,500
1308	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	12,400	12,700
1308	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,500	11,600
1308	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	9,230	10,200
1308	6-8814-40	セレンナイトシステンブイオン7709	23,800	24,300
1308	6-8814-30	粉末培地セレンナイト増菌ブイオン 7717	18,900	19,300
1308	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	11,400	11,700
1308	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,700	11,000
1308	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,800	12,100
1308	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,900	15,300
1308	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	20,500	22,600
1308	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,600	16,100
1308	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	22,100	22,600
1308	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	9,130	9,330
1308	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,960	6,560
1308	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	21,700	23,900
1308	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	19,300	19,800
1308	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	33,400	34,100
1308	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,800	21,800
1308	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	27,800	28,400
1308	6-8814-64	粉末培地 セトリマイト寒天	22,600	23,100
1308	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	14,400	15,900
1308	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	24,100	24,700
1308	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,700	16,100
1308	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	11,400	11,700
1308	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	13,300	14,700
1308	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	16,100	17,800
1308	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	21,200	21,700
1308	6-8814-81	カンビロバクター無血液選択寒天基礎培地	24,200	24,800
1308	4-819-01	粉末培地 1. 00071. 0010	20,300	20,800
1308	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	11,500	12,700
1308	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	26,800	27,400
1308	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	19,500	20,000
1308	6-8814-71	粉末培地フレーザーリステリア増菌ブイオン	19,200	19,700
1308	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	15,000	15,400
1308	6-8814-94	粉末培地 11781	10,700	11,800
1308	6-8814-55	粉末培地 ハルカム・リステリア選択基礎	18,900	20,800
1308	6-8814-86	粉末培地 12122	12,200	12,500
1308	3-3493-01	粉末培地 1. 11972. 0500	33,900	34,700
1308	3-3493-12	粉末培地 1. 00888. 0010	23,700	24,200
1308	3-3493-03	粉末培地 1. 10259. 0500	42,500	43,400
1308	3-3493-04	粉末培地 1. 05410. 0500	28,800	29,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1308	3-3493-05	粉末培地 1. 11699. 0500	29,800	30,500
1308	3-3493-06	粉末培地 1. 05411. 0500	26,100	26,700
1308	3-3493-07	粉末培地 1. 10455. 0500	21,900	22,400
1308	3-3493-08	粉末培地 1. 05406. 0500	31,600	19,800
1309	3-3605-01	測定用培地 1. 00092. 0010	8,430	8,610
1309	3-3605-02	測定用培地 1. 00093. 0010	8,430	8,610
1309	3-3605-03	測定用培地 1. 00427. 0500	34,500	35,300
1309	3-3605-04	測定用培地 1. 00432. 0010	24,000	24,600
1309	3-3605-05	測定用培地 1. 00439. 0010	21,400	21,900
1309	61-0194-44	1. 05394. 0500 モーゼルブイオ	13,600	15,000
1309	61-0193-54	1. 10275. 0500 VRBD (V	11,700	12,900
1309	61-0200-36	1. 05450. 0500 普通寒天培地	26,200	26,800
1309	61-0200-01	1. 10282. 0500 OF 基礎培地	25,100	25,700
1309	3-3620-01	顆粒培地 1. 02449. 0060	63,300	64,700
1310	6-8814-03	培地添加剤 3785-0050	4,010	4,100
1312	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	13,200	13,800
1312	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,400	13,700
1312	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	13,400	13,700
1312	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,400	14,000
1312	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,500	13,000
1325	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	32,500	33,100
1325	61-0201-32	MC0010025 HPCウォーターサン	29,800	30,400
1325	61-0201-33	MY0010025 ウォーターサンブラー	29,800	30,400
1338	2-7622-01	コロニーカウンター HS120000	37,200	39,000
1353	2-1691-01	フィンビペットF1FN-4641010N	42,300	43,200
1353	2-1691-02	フィンビペットF1FN-4641020N	42,300	43,200
1353	2-1691-03	フィンビペットF1FN-4641030N	42,300	43,200
1353	2-1691-04	フィンビペットF1FN-4641040N	42,300	43,200
1353	2-1691-05	フィンビペットF1FN-4641060N	37,300	38,000
1353	2-1691-12	フィンビペットF1FN-4641140N	37,300	38,000
1353	2-1691-06	フィンビペットF1FN-4641070N	37,300	38,000
1353	2-1691-07	フィンビペットF1FN-4641080N	37,300	38,000
1353	2-1691-08	フィンビペットF1FN-4641090N	37,300	38,000
1353	2-1691-09	フィンビペットF1FN-4641100N	37,300	38,000
1353	2-1691-10	フィンビペットF1FN-4641110N	42,300	43,200
1353	2-1691-11	フィンビペットF1FN-4641120N	46,900	47,900
1353	2-1694-01	フィンビペットF2 FN-4642010	36,000	36,800
1353	2-1694-02	フィンビペットF2 FN-4642020	36,000	36,800
1353	2-1694-03	フィンビペットF2 FN-4642030	36,000	36,800
1353	2-1694-04	フィンビペットF2 FN-4642040	36,000	36,800
1353	2-1694-05	フィンビペットF2 FN-4642060	32,300	33,000
1353	2-1694-11	フィンビペットF2 FN-4642130	32,300	33,000
1353	2-1694-06	フィンビペットF2 FN-4642070	32,300	33,000
1353	2-1694-07	フィンビペットF2 FN-4642080	32,300	33,000
1353	2-1694-08	フィンビペットF2 FN-4642090	32,300	33,000
1353	2-1694-09	フィンビペットF2 FN-4642100	36,000	36,800
1353	2-1694-10	フィンビペットF2 FN-4642110	43,700	44,500
1354	2-8246-01	マイクロビペット 46200000	86,300	88,900
1354	2-8246-02	マイクロビペット 46200300	86,300	88,900
1354	2-8246-03	マイクロビペット 46200400	86,300	88,900
1354	2-8246-04	マイクロビペット 46200500	86,300	88,900
1354	2-8246-05	マイクロビペット 46200600	86,300	88,900
1354	2-8246-06	マイクロビペット 46200700	86,300	88,900
1354	2-8246-07	マイクロビペット 46200800	86,300	88,900
1355	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	660	670
1355	2-6855-13	ビベットマン ネオ P20N	33,000	34,000
1355	2-6855-14	ビベットマン ネオ P100N	33,000	34,000
1355	2-6855-15	ビベットマン ネオ P200N	33,000	34,000
1355	2-6855-16	ビベットマン ネオ P1000N	33,000	34,000
1356	1-6659-11	ビベットマンM P10M	76,500	78,000
1356	1-6659-12	ビベットマンM P20M	76,500	78,000
1356	1-6659-15	ビベットマンM P100M	76,500	78,000
1356	1-6659-13	ビベットマンM P200M	76,500	78,000
1356	1-6659-16	ビベットマンM P300M	76,500	78,000
1356	1-6659-14	ビベットマンM P1200M	76,500	78,000
1356	1-6659-17	ビベットマンM P5000M	76,500	78,000
1356	1-6659-18	ビベットマンM P10mLM	76,500	78,000
1356	2-6856-21	ビベットマン ネオ P8×20N	94,000	95,000
1356	2-6856-22	ビベットマン ネオ P12×20N	113,000	115,000
1356	2-6856-23	ビベットマン ネオ P8×200N	94,000	95,000
1356	2-6856-24	ビベットマン ネオ P12×200N	113,000	115,000
1357	1-6857-07	DチップD200Vエコパ 未滅菌1万本入	13,500	14,000
1357	1-6857-09	DチップD200T/Tiバノ96×10箱	5,100	5,000
1357	1-6857-10	DチップD1000Vエコパ未滅菌1万本入	17,500	18,000
1357	1-6857-11	チップD1000イーザーパノ200×5袋	3,100	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1357	1-6857-13	チップD5000イーザーパ/334×3袋	10,800	11,000
1357	1-6857-14	DチップD10mLイーザーパ/50×4袋	7,000	7,100
1357	2-2057-03	タワーパックD200 未滅菌96×10箱	3,600	3,500
1357	2-2057-04	タワーパックD300 未滅菌96×10箱	4,500	4,800
1357	2-2057-06	タワーパックD10ST 滅菌96×10箱	4,200	4,400
1357	2-2057-07	タワーパックDL10ST滅菌96×10箱	4,700	4,600
1357	2-2057-09	タワーパックD300ST滅菌96×10箱	5,400	5,800
1357	2-2057-10	タワーパックD1000ST滅菌96×10	4,300	4,400
1357	2-2058-01	ダイヤモンドチップ タワーパックボックス	1,700	1,600
1364	3-6067-01	マイクロピペット BR7028-04	47,000	57,000
1364	3-6067-02	マイクロピペット BR7028-06	47,000	57,000
1364	3-6067-03	マイクロピペット BR7028-10	47,000	57,000
1364	3-6067-04	マイクロピペット BR7028-12	47,000	57,000
1364	3-6067-11	消耗品セット 7028-83	1,800	2,000
1364	3-6067-12	消耗品セット 7028-84	1,800	2,000
1364	3-6067-13	消耗品セット 7028-85	1,800	2,000
1368	61-4676-65	電動マイクロピペットMPA-10校正書付	38,000	41,000
1368	61-4676-66	電動マイクロピペットMPA-20校正書付	38,000	41,000
1368	61-4676-67	電動マイクロピペットMPA-200校正付	38,000	41,000
1368	61-4676-68	電動ピペットMPA-1200校正証明書付	38,000	41,000
1368	3-7150-05	電動ピペットMPA-10000校正書付	38,000	41,000
1374	6-8672-12	ピペットチップ1045-965 576入	5,900	6,300
1375	1-7398-01	ピペットチップ 4531-00	14,000	14,700
1377	62-7022-65	チップ ハルク 104-Q	2,300	2,400
1377	62-7024-67	チップ T104R-Q	5,200	5,300
1377	62-7024-68	チップ T104RS-Q	5,700	5,800
1377	62-7024-65	チップ T104RL-Q	4,200	4,300
1377	62-7024-66	チップ T104RLS-Q	4,800	4,900
1377	62-7024-29	チップ H-104-96R-Q	5,300	5,400
1377	62-7024-31	チップ H-104-96RS-Q	5,300	5,400
1377	62-7024-41	チップ HRI-104-Q	2,150	2,200
1377	62-7023-11	チップ ハルク 114-Q	2,300	2,400
1377	62-7024-95	チップ T114R-Q	4,900	5,000
1377	62-7024-96	チップ T114RS-Q	5,400	5,500
1377	62-7022-82	チップ ハルク 110-Q	2,100	2,200
1377	62-7022-78	チップ ハルク 110-N-Q	2,200	2,300
1377	62-7022-72	チップ 110-96R-Q	4,900	5,000
1377	62-7022-73	チップ 110-96RN-Q	4,900	5,000
1377	62-7022-75	チップ 110-96RS-Q	5,400	5,500
1377	62-7022-74	チップ 110-96RNS-Q	5,400	5,500
1377	62-7025-46	チップ ハルク TW110-Q	2,200	2,300
1377	62-7025-41	チップ TTW110R-Q	4,900	5,000
1377	62-7025-42	チップ TTW110RS-Q	5,400	5,500
1377	62-7025-37	チップ TTW110RL-Q	4,100	4,200
1377	62-7025-38	チップ TTW110RLS-Q	4,700	4,800
1377	62-7024-48	チップ H-TW110-96R-Q	4,900	5,000
1377	62-7024-49	チップ H-TW110-96RS-Q	5,400	5,500
1377	62-7024-45	チップ HRI-TW110-Q	2,150	2,200
1377	62-7022-90	チップ ハルク 111-Q	2,500	2,600
1377	62-7022-84	チップ ハルク 111-N-Q	2,500	2,600
1377	62-7022-94	チップ 111-R100-Q	5,800	5,900
1377	62-7022-92	チップ 111-R100N-Q	5,800	5,900
1377	62-7022-95	チップ 111-R100S-Q	6,400	6,500
1377	62-7022-93	チップ 111-R100NS-Q	6,400	6,500
1377	62-7022-53	チップ ハルク 096-Q	2,100	2,200
1377	62-7022-51	チップ ハルク 095-Q	2,000	2,100
1377	62-7022-50	チップ ハルク 090-Q	2,000	2,100
1377	62-7022-54	チップ ハルク 097-Q	3,700	3,800
1383	3-6309-12	ピペットリザーバー B3135	5,170	5,700
1390	3-6063-01	ボトルトップディスペンサー4600101	55,000	60,000
1390	3-6063-02	ボトルトップディスペンサー4600121	55,000	60,000
1390	3-6063-03	ボトルトップディスペンサー4600131	55,000	60,000
1390	3-6063-04	ボトルトップディスペンサー4600141	55,000	60,000
1390	3-6063-05	ボトルトップディスペンサー4600151	70,000	76,000
1390	3-6063-06	ボトルトップディスペンサー4600161	75,000	81,000
1390	3-6063-07	ボトルトップディスペンサー4600171	95,000	107,000
1390	3-6064-01	ボトルトップディスペンサー4600321	61,000	68,000
1390	3-6064-02	ボトルトップディスペンサー4600331	61,000	68,000
1390	3-6064-03	ボトルトップディスペンサー4600341	61,000	68,000
1390	3-6064-04	ボトルトップディスペンサー4600351	76,000	84,000
1390	3-6064-05	ボトルトップディスペンサー4600361	80,000	90,000
1390	3-6065-01	ボトルトップディスペンサー4630131	55,000	60,000
1390	3-6065-02	ボトルトップディスペンサー4630141	55,000	60,000
1390	3-6065-03	ボトルトップディスペンサー4630151	70,000	76,000
1390	3-6065-04	ボトルトップディスペンサー4630161	75,000	81,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1390	3-6065-05	ボトルトップディスペンサー4630171	95,000	107,000
1390	3-6066-01	ボトルトップディスペンサー4630331	61,000	68,000
1390	3-6066-02	ボトルトップディスペンサー4630341	61,000	68,000
1390	3-6066-03	ボトルトップディスペンサー4630351	76,000	84,000
1390	3-6066-04	ボトルトップディスペンサー4630361	80,000	90,000
1391	3-6061-01	ボトルディスペンサー 4720440	44,000	45,000
1391	3-6061-02	ボトルディスペンサー 4720450	45,000	58,000
1391	1-8313-01	ボトルトップディスペンサーDPM-250	34,500	38,000
1391	1-8313-02	ボトルトップディスペンサーDPM-1000	34,500	38,000
1391	1-8313-03	ボトルトップディスペンサーDPM-2000	34,500	38,000
1393	1-9963-01	ハンドディスペンサー No. 1475	1,500	1,000
1393	1-9963-03	ハンドディスペンサー No. 1477	1,870	1,300
1393	1-9963-05	ハンドディスペンサー No. 1481	1,870	1,200
1393	1-9963-06	ハンドディスペンサー No. 1482	2,300	1,500
1394	3-8175-01	自動ビュレット 6280403	14,800	13,000
1394	3-8175-02	自動ビュレット 6280404	14,800	13,000
1399	2-6363-01	ピペットポンプ F37904-0002	4,000	4,100
1399	2-6363-02	ピペットポンプ F37904-0010	4,100	4,200
1399	2-6363-03	ピペットポンプ F37904-0025	5,400	5,600
1405	2-5635-01	注射針 皮下1/2 12本入	800	960
1405	2-5635-02	注射針 静脈中 12本入	800	960
1407	2-8511-01	マニュアルシリンジ5190-1490	6,000	6,200
1407	2-8511-02	マニュアルシリンジ5190-1497	7,200	7,400
1407	2-8511-03	マニュアルシリンジ5190-1503	7,000	7,200
1407	2-8511-04	マニュアルシリンジ5190-1510	8,000	8,200
1407	2-8511-05	マニュアルシリンジ5190-1517	8,300	8,600
1407	2-8511-06	マニュアルシリンジ5190-1523	7,500	7,700
1407	2-8511-07	マニュアルシリンジ5190-1528	8,100	8,300
1407	2-8511-08	マニュアルシリンジ5190-1532	8,600	8,900
1407	2-8511-09	マニュアルシリンジ5190-1536	9,400	9,700
1407	2-8511-10	マニュアルシリンジ5190-1541	9,700	10,000
1407	2-8512-01	マニュアルシリンジ5190-1506	8,500	8,700
1407	2-8512-02	マニュアルシリンジ5190-1513	8,200	8,400
1407	2-8512-03	マニュアルシリンジ5190-1519	8,200	8,400
1407	2-8512-04	マニュアルシリンジ5190-1527	8,200	8,400
1407	2-8512-05	マニュアルシリンジ5190-1530	8,200	8,500
1407	2-8512-06	マニュアルシリンジ5190-1534	8,300	8,500
1407	2-8512-07	マニュアルシリンジ5190-1539	8,900	9,200
1407	2-8512-08	マニュアルシリンジ5190-1457	9,800	10,000
1407	2-8512-09	マニュアルシリンジ5190-1544	23,000	24,000
1407	2-8512-10	マニュアルシリンジ5190-1546	36,000	37,000
1407	2-8512-11	交換針5190-1548	3,600	3,700
1407	2-8512-12	交換針5190-1549	9,000	9,200
1407	2-8512-13	交換針5190-1550	6,200	6,400
1412	1-1679-02	ガスタイトシリンジ 003200	7,100	7,500
1412	1-1679-03	ガスタイトシリンジ 004200	7,300	7,700
1412	1-1679-04	ガスタイトシリンジ 005200	6,800	7,200
1412	1-1679-05	ガスタイトシリンジ 006200	8,500	8,900
1412	1-1679-06	ガスタイトシリンジ 007200	8,000	8,500
1412	1-1679-07	ガスタイトシリンジ 008102	9,200	9,500
1412	1-1679-08	ガスタイトシリンジ 008502	8,800	9,300
1412	1-1682-01	ガスタイトシリンジ 007230	8,400	8,900
1412	1-1682-03	ガスタイトシリンジ 008425	9,200	9,400
1412	1-1682-05	ガスタイトシリンジ 008960	11,500	12,100
1412	1-1682-06	ガスタイトシリンジ 009462	27,900	29,300
1412	1-1682-07	ガスタイトシリンジ 009660	30,200	31,100
1412	1-1682-08	ガスタイトシリンジ 009760	42,300	43,500
1415	2-7820-01	シリンジポンプエコノミー SPE-1	115,000	117,000
1415	2-7819-01	マイクロシリンジポンプ MSPE-1	103,000	105,000
1415	2-7819-02	マイクロシリンジポンプ MSPE-3	110,000	112,000
1416	1-5046-03	マイクロシリンジポンプ IC-3200	520,000	575,000
1416	1-5046-02	マイクロシリンジポンプIC-3210	620,000	677,000
1419	4-5328-03	デュワーフラスコ(細口シリジダー型)6C	23,600	24,000
1419	4-5328-09	デュワーフラスコ グリップ付G16C	35,500	36,900
1420	5-390-03	デュワーフラスコ浅型 SCH-20	44,600	46,800
1420	5-393-01	デュワーフラスコ 21AL 1L	55,700	59,900
1420	5-393-02	デュワーフラスコ 22AL 3L	89,500	96,300
1420	5-393-03	デュワーフラスコ 23AL 5L	109,100	117,400
1420	5-391-03	デュワーフラスコ(広口) 28B-E	60,600	63,000
1431	4-248-01	クーラーボックス 81670070	7,200	7,700
1431	4-248-02	クーラーボックス 81670080	9,200	9,900
1431	4-248-03	クーラーボックス 81670090	10,200	11,800
1431	4-246-01	キックキャリア 84720750	3,900	4,200
1432	3-5558-01	多目的クーラー KC-2C	370	400
1432	3-5558-02	多目的クーラー KC-3	450	500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1432	3-5558-03	多目的クーラー KC-5	590	700
1432	3-5558-04	多目的クーラー KC-9	990	1,100
1432	3-5558-05	多目的クーラー KC-18	1,750	1,800
1432	3-5558-06	多目的クーラー KC-33	1,700	1,800
1432	3-5558-07	多目的クーラー KC-65	4,150	4,300
1432	3-5558-08	多目的クーラー KC-80	5,100	5,300
1432	3-5643-01	多目的クーラー KS-1	680	700
1432	3-5643-02	多目的クーラー KS-2	700	800
1432	3-5643-03	多目的クーラー KS-3	800	900
1432	3-5643-04	多目的クーラー KS-5	650	700
1432	3-5643-05	多目的クーラー KS-7	1,150	1,200
1432	3-5643-06	多目的クーラー KS-11	1,800	1,900
1433	3-8293-01	ドライアイスストッカー KDI-20	11,000	11,500
1442	2-9135-01	水槽500	3,300	2,200
1442	2-9135-02	水槽900	4,500	3,500
1444	2-4268-01	昆虫用ピンセットHWC11610(鈍)	3,200	3,700
1444	2-4268-02	昆虫用ピンセットHWC11810(鋭)	3,600	4,000
1447	1-3352-01	マウス飼育ケージSN-798	7,700	8,300
1447	1-3352-02	マウス飼育ケージSN-800	9,000	9,700
1447	1-3352-03	マウス飼育ケージSN-802	12,200	13,400
1447	1-3352-04	飼育ケージSN-805	21,500	23,400
1447	1-3352-05	飼育ケージSN-805	21,500	23,400
1455	1-1842-01	動物用経ロゾンデ O1-208-87	74,400	76,700
1455	1-1842-02	動物用経ロゾンデ O1-208-88	74,400	76,700
1455	1-1842-03	動物用経ロゾンデ O1-208-89	74,400	76,700
1482	7-2975-01	フタ付きコンテナO2-544-127	15,000	17,200
1482	7-2973-01	標本容器16-320-730	5,400	6,200
1482	7-2973-02	標本容器16-320-731	16,000	17,300
1482	7-2972-01	標本輸送バッグ19-287-215	98,000	113,300
1485	2-152-10	フロストスライドグラスS0318 白縁磨	6,000	5,000
1486	1-6452-01	プラスチック製カバーグラス 12-547	8,340	8,600
1487	2-5376-01	丸形カバーグラス 12-545-80	28,900	29,800
1487	2-5376-02	丸形カバーグラス 12-545-100	14,700	15,100
1487	2-5376-03	丸形カバーグラス 12-545-101	12,200	12,600
1487	2-5376-04	丸形カバーグラス 12-545-102	12,500	12,900
1488	3-9876-01	ウェットラボベン F13382-0000	6,700	7,100
1495	1-7934-01	PP染色バット O1-816-21	1,680	1,730
1497	2-4679-11	スライドメーラー 12-587-17B	2,680	2,760
1497	3-5986-01	スライドメーラー HS15982	2,000	2,100
1499	1-6456-01	カードボードトレー 12-587-10	1,220	1,260
1502	2-5377-01	スライドボックス O3-448-1 青	1,280	1,320
1502	2-5377-02	スライドボックス O3-448-2 緑	1,280	1,320
1502	2-5377-03	スライドボックス O3-448-3 赤	1,280	1,320
1502	2-5377-04	スライドボックス O3-448-4 黄	1,280	1,320
1502	2-5377-05	スライドボックス O3-448-5 白	1,280	1,320
1505	2-7089-02	リークチェッカー ZFWATDE KT	78,800	80,500
1505	2-7089-03	カートリッジ SPROOSI A1	66,800	67,500
1505	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,700	24,200
1505	2-7089-05	エアイベントフィルター-TANKMPK03	3,400	3,480
1505	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,700	14,900
1505	1-9470-18	MilliQ用フィルターCDUFBIO01	24,500	24,800
1505	2-7089-07	サニタリゼーションキットSANIKITO1	19,400	19,800
1505	1-9470-18	MilliQ用フィルターCDUFBIO01	24,500	24,800
1505	1-2173-01	MilliQ用フィルター-LCPAK000J	38,100	38,600
1506	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	179,000	183,000
1506	2-7100-03	SynergyPak1SYPKOSIA1	72,300	73,000
1506	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,700	14,900
1506	1-9470-18	MilliQ用フィルターCDUFBIO01	24,500	24,800
1507	1-9428-11	超純水装置 カートリッジSimpliPak	44,200	44,600
1507	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	23,700	24,200
1507	1-9428-13	最終フィルター SIMFILT ER	15,800	16,200
1507	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	179,000	183,000
1507	2-1948-11	PROGOTOS2 ブロードTS2	24,300	24,900
1507	2-1948-12	CDRC351JW RO膜Elix3用	61,900	63,200
1507	2-1948-16	ZLXUVLP01 本体用UVランプ	19,300	19,800
1507	2-1948-17	TANKMPK01 エアイベントフィルター	22,000	22,200
1507	2-1948-18	ZLXUVLPL1 ASM用UVランプ	38,200	39,100
1507	61-0211-64	TANKES03J 30L TANK A	172,000	176,000
1507	61-0212-03	TANKES06J 60L TANK A	205,000	209,000
1508	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	173,000	182,000
1508	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	221,000	232,000
1508	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJUM1	15,500	15,900
1508	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	8,000	8,200
1510	1-9527-12	PRA用圧力タンクユニットB	125,000	180,000
1510	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,700	14,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1537	2-3043-01	メンブレンフィルター VSWP01300	17,700	18,200
1537	2-3043-04	メンブレンフィルター VSWP02500	23,200	23,800
1537	2-3043-05	メンブレンフィルター VSWP04700	27,500	28,200
1537	2-3043-06	メンブレンフィルター VSWP09025	24,400	25,000
1537	2-3043-11	メンブレンフィルター VCMWP01300	17,700	18,200
1537	2-3043-14	メンブレンフィルター VMWP02500	23,200	23,800
1537	2-3043-15	メンブレンフィルター VMWP04700	27,500	28,200
1537	2-3043-16	メンブレンフィルター VMWP09025	24,400	25,000
1537	2-3043-21	メンブレンフィルター VCWP01300	17,700	18,200
1537	2-3043-24	メンブレンフィルター VCWP02500	23,200	23,800
1537	2-3043-25	メンブレンフィルター VCWP04700	27,900	28,600
1537	2-3043-26	メンブレンフィルター VCWP09025	23,200	23,800
1537	2-3043-31	メンブレンフィルター GSWP01300	11,300	11,600
1537	2-3043-34	メンブレンフィルター GSWP02500	11,300	11,600
1537	2-3043-35	メンブレンフィルター GSWP04700	18,200	18,700
1537	2-3043-36	メンブレンフィルター GSWP09000	50,500	51,700
1537	2-3043-37	メンブレンフィルター GSWP14250	46,900	48,000
1537	2-3043-44	メンブレンフィルター PHWP02500	11,300	11,600
1537	2-3043-46	メンブレンフィルター PHWP09025	12,800	13,100
1537	2-3043-47	メンブレンフィルター PHWP14250	46,900	48,000
1537	2-3043-51	メンブレンフィルター HAWP01300	11,300	11,600
1537	2-3043-53	メンブレンフィルター HAWP02400	11,300	11,600
1537	2-3043-54	メンブレンフィルター HAWP02500	11,300	11,600
1537	2-3043-55	メンブレンフィルター HAWP04700	17,700	18,200
1537	2-3043-56	メンブレンフィルター HAWP09000	50,500	51,700
1537	2-3043-57	メンブレンフィルター HAWP14250	46,900	48,000
1537	2-3043-61	メンブレンフィルター DAWP01300	11,300	11,600
1537	2-3043-64	メンブレンフィルター DAWP02500	11,300	11,600
1537	2-3043-65	メンブレンフィルター DAWP04700	18,200	18,700
1537	2-3043-66	メンブレンフィルター DAWP09025	12,800	13,100
1537	2-3043-67	メンブレンフィルター DAWP14250	46,900	48,000
1537	2-3043-71	メンブレンフィルター AAWP01300	11,300	11,600
1537	2-3043-74	メンブレンフィルター AAWP02500	11,300	11,600
1537	2-3043-75	メンブレンフィルター AAWP04700	18,200	18,700
1537	2-3043-76	メンブレンフィルター AAWP09000	50,500	51,700
1537	2-3043-77	メンブレンフィルター AAWP14250	46,900	48,000
1537	2-3044-01	メンブレンフィルター RAWP01300	11,300	11,600
1537	2-3044-04	メンブレンフィルター RAWP02500	11,300	11,600
1537	2-3044-05	メンブレンフィルター RAWP04700	18,200	18,700
1537	2-3044-07	メンブレンフィルター RAWP14250	46,900	48,000
1537	2-3044-11	メンブレンフィルター SSWP01300	10,800	11,100
1537	2-3044-14	メンブレンフィルター SSWP02500	11,700	12,000
1537	2-3044-15	メンブレンフィルター SSWP04700	17,700	18,200
1537	2-3044-16	メンブレンフィルター SSWP09025	13,600	14,000
1537	2-3044-17	メンブレンフィルター SSWP14250	47,300	48,400
1537	2-3044-21	メンブレンフィルター SMWP01300	10,800	11,100
1537	2-3044-24	メンブレンフィルター SMWP02500	11,700	12,000
1537	2-3044-25	メンブレンフィルター SMWP04700	17,700	18,200
1537	2-3044-26	メンブレンフィルター SMWP09025	14,000	14,400
1537	2-3044-27	メンブレンフィルター SMWP14250	47,300	48,400
1537	2-3044-31	メンブレンフィルター SCWP01300	10,800	11,100
1537	2-3044-34	メンブレンフィルター SCWP02500	11,700	12,000
1537	2-3044-35	メンブレンフィルター SCWP04700	17,700	18,200
1537	2-3044-36	メンブレンフィルター SCWP09025	13,600	14,000
1537	2-3044-37	メンブレンフィルター SCWP14250	47,300	48,400
1537	2-3045-04	メンブレン HAWG02500 100入	11,300	11,600
1537	2-3045-14	メンブレン HAWG02500 100入	15,000	15,400
1537	2-3045-05	メンブレン HAWG04700 100入	18,200	18,700
1537	2-3045-15	メンブレン HAWG04700 100入	23,200	23,800
1537	2-3045-24	メンブレン AAWG02500 100入	11,300	11,600
1537	2-3045-34	メンブレン AAWG02500 100入	15,000	15,400
1537	2-3045-25	メンブレン AAWG04700 100入	18,200	18,700
1537	2-3045-35	メンブレン AAWG04700 100入	24,500	25,100
1537	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	79,600	81,300
1537	2-7557-02	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,800	67,200
1537	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,800	67,200
1537	2-7557-04	滅菌済フィルター-AABG047S6	74,100	77,000
1537	2-7557-05	滅菌済フィルター-AAWG047S6	74,100	75,700
1538	2-3051-01	オムニボアメンブレン JGWP01300	8,150	8,340
1538	2-3051-04	オムニボアメンブレン JGWP02500	9,150	9,370
1538	2-3051-05	オムニボアメンブレン JGWP04700	11,700	12,000
1538	2-3051-06	オムニボアメンブレン JGWP09025	9,150	9,370
1538	2-3051-07	オムニボアメンブレン JGWP14225	16,100	16,500
1538	2-3051-11	オムニボアメンブレン JHWP01300	7,930	8,120
1538	2-3051-14	オムニボアメンブレン JHWP02500	9,150	9,370

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1538	2-3051-15	オムニボアメンブレ JHWP04700	11,700	12,000
1538	2-3051-16	オムニボアメンブレ JHWP09025	9,150	9,370
1538	2-3051-17	オムニボアメンブレ JHWP14225	16,100	16,500
1538	2-3052-01	オムニボアメンブレ JAWP01300	8,150	8,340
1538	2-3052-04	オムニボアメンブレ JAWP02500	9,150	9,370
1538	2-3052-05	オムニボアメンブレ JAWP04700	11,700	12,000
1538	2-3052-06	オムニボアメンブレ JAWP09025	9,150	9,370
1538	2-3052-07	オムニボアメンブレ JAWP14225	16,100	17,400
1538	2-3052-11	オムニボアメンブレ JMWP01300	8,150	8,340
1538	2-3052-14	オムニボアメンブレ JMWP02500	9,150	9,370
1538	2-3052-15	オムニボアメンブレ JMWP04700	11,700	12,000
1538	2-3052-16	オムニボアメンブレ JMWP09025	9,150	9,370
1538	2-3052-17	オムニボアメンブレ JMWP14225	16,100	17,400
1538	2-3052-21	オムニボアメンブレ JCWP01300	8,150	8,340
1538	2-3052-24	オムニボアメンブレ JCWP02500	9,150	9,370
1538	2-3052-25	オムニボアメンブレ JCWP04700	11,700	12,000
1538	2-3052-26	オムニボアメンブレ JCWP09025	9,150	9,890
1538	2-3052-27	オムニボアメンブレ JCWP14225	16,100	17,400
1538	2-3040-01	デュラボアフィルター VVLP01300	13,600	14,000
1538	2-3040-04	デュラボアフィルター VVLP02500	13,600	14,000
1538	2-3040-05	デュラボアフィルター VVLP04700	20,400	20,900
1538	2-3040-06	デュラボアフィルター VVLP09050	30,100	30,800
1538	2-3040-07	デュラボアフィルター VVLP14250	53,300	54,600
1538	2-3040-11	デュラボアフィルター GVWP01300	14,600	15,000
1538	2-3040-14	デュラボアフィルター GVWP02500	17,100	17,500
1538	2-3040-15	デュラボアフィルター GVWP04700	23,700	24,300
1538	2-3040-16	デュラボアフィルター GVWP09050	33,900	34,700
1538	2-3040-17	デュラボアフィルター GVWP14250	60,200	61,600
1538	2-3040-21	デュラボアフィルター HVLP01300	14,300	14,700
1538	2-3040-24	デュラボアフィルター HVLP02500	16,700	17,100
1538	2-3040-25	デュラボアフィルター HVLP04700	23,100	23,700
1538	2-3040-26	デュラボアフィルター HVLP09050	33,100	33,900
1538	2-3040-27	デュラボアフィルター HVLP14250	58,700	60,100
1538	2-3040-31	デュラボアフィルター DVPP01300	13,600	14,000
1538	2-3040-34	デュラボアフィルター DVPP02500	13,600	14,000
1538	2-3040-35	デュラボアフィルター DVPP04700	20,400	20,900
1538	2-3040-36	デュラボアフィルター DVPP09050	30,200	30,900
1538	2-3040-37	デュラボアフィルター DVPP14250	53,800	55,100
1538	2-3041-01	デュラボアフィルター SVLP01300	13,600	14,000
1538	2-3041-04	デュラボアフィルター SVLP02500	13,600	14,000
1538	2-3041-05	デュラボアフィルター SVLP04700	20,400	20,900
1538	2-3048-01	フロリナートフィルター-FGLP01300	30,700	31,500
1538	2-3048-04	フロリナートフィルター-FGLP02500	41,600	42,600
1538	2-3048-05	フロリナートフィルター-FGLP04700	54,400	55,700
1538	2-3048-11	フロリナートフィルター-FHLP01300	30,700	31,500
1538	2-3048-14	フロリナートフィルター-FHLP02500	41,600	42,600
1538	2-3048-15	フロリナートフィルター-FHLP04700	53,900	55,200
1538	2-3048-21	フロリナートフィルター-FALP01300	30,700	31,500
1538	2-3048-24	フロリナートフィルター-FALP02500	41,600	42,600
1538	2-3048-25	フロリナートフィルター-FALP04700	53,900	55,200
1538	2-3048-34	フロリナートフィルター-FSLW02500	41,600	42,600
1538	2-3048-35	フロリナートフィルター-FSLW04700	53,900	55,200
1538	2-3048-36	フロリナートフィルター-FSLW09025	44,100	45,200
1538	2-3048-37	フロリナートフィルター-FSLW14200	38,600	39,500
1545	61-0193-78	GSWP047SO SO-Pak 0.2	11,800	12,100
1545	61-0195-26	HABG047SO SO-Pak 0.	14,500	14,900
1545	61-0193-82	HAWG047SO SO-Pak 0.4	12,300	12,600
1545	61-0193-97	HAWP047SO SO-Pak 0.	12,500	13,300
1545	61-0193-77	AAWP047SO SO-Pak 0.8	11,800	12,300
1545	61-0193-84	HAWP047AO AO-Pak 0.4	12,000	12,800
1545	61-0193-81	HAWG047AO AO-Pak 0.4	11,900	13,100
1545	1-1509-01	メンブレディスク NR047100	18,900	19,300
1545	1-1509-02	メンブレディスク NRG047100	18,900	19,300
1545	1-1509-03	メンブレディスク NXG047100	19,400	19,800
1545	1-1509-04	メンブレディスク NG047100	19,400	19,800
1545	2-3055-01	プレフィルター AP2501000	3,720	3,810
1545	2-3055-02	プレフィルター AP2501300	3,720	3,810
1545	2-3055-06	プレフィルター AP2504200	3,720	3,810
1545	2-3055-07	プレフィルター AP2504700	7,340	7,510
1545	2-3055-08	プレフィルター AP2507500	7,340	7,510
1545	2-3055-11	プレフィルター AP4001000	6,340	6,490
1545	2-3055-13	プレフィルター AP4002405	18,100	18,600
1545	2-3055-17	プレフィルター AP4004705	23,700	24,300
1545	3-3442-01	ディスプレイカーPEZCURVE01	293,000	300,000
1545	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	46,500	47,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1545	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	45,900	46,800
1545	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	45,900	46,800
1545	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	45,900	46,900
1545	2-7518-05	フィルター 白 EZAABG474	46,600	47,600
1545	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	46,600	47,600
1546	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	464,000	511,000
1546	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	20,100	20,200
1546	2-7521-22	ミリフレックスプラス MXHAWG124	20,100	20,200
1546	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	20,100	20,200
1546	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMC0120	31,600	34,800
1546	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMC0120	34,600	34,700
1546	2-7548-05	ゴム栓用アダプター 4701	7,800	8,000
1546	2-281-01	フィルターピンセット 399-0001	4,700	4,800
1548	1-6486-01	組織培養ユニット524-0020 12入	9,800	10,200
1548	1-6486-02	組織培養ユニット124-0045 12入	9,400	9,600
1548	1-6486-11	組織培養フィルタユニット565-0010	16,700	17,100
1548	1-6486-03	組織培養ユニット565-0020 12入	16,700	17,100
1548	1-6486-04	組織培養ユニット165-0045 12入	16,700	17,100
1548	1-6486-12	組織培養フィルタユニット568-0010	17,900	18,300
1548	1-6486-05	組織培養ユニット568-0020 12入	17,900	18,300
1548	1-6486-06	組織培養ユニット168-0045 12入	17,900	18,300
1548	1-6486-13	組織培養フィルタユニット566-0010	25,200	25,800
1548	1-6486-07	組織培養ユニット566-0020 12入	25,300	25,800
1548	1-6486-08	組織培養ユニット166-0045 12入	26,600	27,300
1548	1-6486-14	組織培養フィルタユニット567-0010	29,300	30,000
1548	1-6486-09	組織培養ユニット567-0020 12入	33,400	34,200
1548	1-6486-10	組織培養ユニット167-0045 12入	36,000	36,900
1548	1-7350-01	ボルトトップフィルター 596-3320	14,000	14,400
1548	1-7350-02	ボルトトップフィルター 296-3345	12,500	12,900
1548	1-7350-03	ボルトトップフィルター 596-4520	14,000	14,400
1548	1-7350-04	ボルトトップフィルター 296-4545	12,500	12,900
1548	1-7350-05	ボルトトップフィルター 595-3320	16,400	16,800
1548	1-7350-06	ボルトトップフィルター 295-3345	14,600	15,000
1548	1-7350-07	ボルトトップフィルター 595-4520	16,400	16,800
1548	1-7350-08	ボルトトップフィルター 295-4545	14,600	15,000
1550	1-9376-03	フィルターシステム431154	16,400	16,900
1550	1-9376-04	フィルターシステム431155	16,400	16,900
1550	1-9376-06	フィルターシステム431153	16,300	16,800
1550	1-171-02	フィルターシステム430756	17,800	18,300
1550	1-171-03	フィルターシステム430767	17,800	18,300
1550	1-171-04	フィルターシステム430768	17,800	18,300
1550	1-171-05	フィルターシステム430771	17,800	18,300
1550	1-171-06	フィルターシステム431096	17,600	18,100
1550	1-173-01	フィルターシステム431475	29,900	30,800
1550	1-173-02	フィルターシステム430758	30,100	31,000
1550	1-173-03	フィルターシステム430769	30,100	31,000
1550	1-173-04	フィルターシステム430770	30,100	31,000
1550	1-173-05	フィルターシステム430773	30,100	31,000
1550	1-173-06	フィルターシステム431097	29,900	30,800
1550	1-178-01	フィルターシステム431474	39,000	40,200
1550	1-178-02	フィルターシステム430186	38,200	39,300
1550	1-178-03	フィルターシステム430517	38,200	39,300
1550	1-178-04	フィルターシステム430516	38,200	39,300
1550	1-178-05	フィルターシステム430515	38,200	39,300
1550	1-178-06	フィルターシステム431098	39,000	40,200
1550	1-8778-01	分析フィルターユニット 130-4020	17,300	17,700
1550	1-8778-02	分析フィルターユニット 130-4045	17,000	17,400
1550	61-0198-61	S2VPU02RE STERICUP-V	21,400	21,200
1550	61-0204-55	S2VPU11RE STERICUP-V	38,400	39,300
1550	1-6890-01	ステリカップ S2GPU01RE	17,800	18,300
1550	1-6890-02	ステリカップ S2GPU02RE	20,300	20,800
1550	1-6890-03	ステリカップ S2GPU05RE	29,600	30,300
1550	1-6890-04	ステリカップ S2GPU11RE	37,600	38,500
1550	61-0197-21	S2GVU01RE STERICUP-G	17,700	18,200
1550	61-0198-02	S2GVU02RE STERICUP-G	20,300	20,200
1550	61-0201-98	S2GVU05RE STERICUP-G	29,600	29,500
1550	61-0204-41	S2GVU11RE STERICUP-G	38,400	38,300
1550	61-0197-22	S2HVVU01RE STERICUP-H	17,700	18,300
1550	61-0198-60	S2HVVU02RE STERICUP-H	20,700	21,400
1550	61-0202-15	S2HVVU05RE STERICUP-H	29,200	29,400
1551	1-7367-01	フィルターユニット 300-4000	19,200	19,600
1551	1-7367-02	フィルターユニット 300-4050	28,700	29,300
1551	1-7367-03	フィルターユニット 300-4100	37,500	38,300
1551	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	28,000	28,600
1551	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	47,000	47,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1551	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	29,000	29,600
1551	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	31,000	31,600
1553	2-7520-01	マニフォルド XX2504735	179,000	197,000
1553	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,040	7,210
1553	2-7520-11	ミニホールドEZFITHOLD3	338,000	346,000
1553	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,040	7,210
1553	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	23,500	24,000
1553	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	21,200	21,700
1553	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	35,200	36,000
1556	1-7282-01	マイレクス SLGN033NS	11,700	12,000
1556	1-7282-02	マイレクス SLGN033NB	52,800	54,100
1556	1-7282-03	マイレクス SLGN033NK	174,000	179,000
1556	1-7283-01	マイレクス SLHN033NS	11,700	12,000
1556	1-7283-02	マイレクス SLHN033NB	52,800	54,100
1556	1-7283-03	マイレクス SLHN033NK	174,000	179,000
1556	1-6892-01	マイレクス SLLGH04NL	12,800	13,100
1556	1-6892-03	マイレクス SLLHH04NL	12,800	13,100
1556	1-7287-01	シリジフィルター SLHVM25NS	18,900	19,400
1557	2-3065-11	マイレクス SLFG05010 10入	14,400	15,600
1557	2-3065-21	マイレクス SLFH05010 10入	14,400	15,600
1557	2-3065-41	マイレクス SLFA05010 10入	14,400	15,600
1557	2-3064-11	マイレクス SLFG J25 LS	28,500	29,200
1561	1-8459-01	シリジフィルター E031	15,500	28,200
1561	1-8459-06	シリジフィルター E032	15,500	40,200
1563	2-3085-01	スウィネックスホルダー-SX0001300	10,300	10,600
1563	2-3085-02	スウィネックスホルダー-SX0002500	20,000	20,500
1563	2-3085-03	スウィネックスホルダー-SX0004700	50,700	51,900
1563	2-3069-11	ステリベクス ベル無 SVGV01015	20,300	20,800
1563	2-3069-21	ステリベクス ベル無 SVHV01015	20,300	20,800
1568	1-1285-11	小型遠心機 EBA200	248,000	255,000
1571	3-6311-14	アダプター 22999-56	6,210	8,900
1572	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	48,700	49,900
1573	2-9631-01	卓上遠心器ESK12500	88,000	92,000
1577	2-5399-01	ミニスラブ電気泳動槽AE-6530M	42,000	48,000
1577	2-5399-11	ミニスラブ・ゲル作製キットAE-6401	22,000	26,000
1580	3-1559-11	ハンディ青色LED光源偏光オレンジグラス	5,000	4,800
1589	2-475-01	ヘルマ石英セル スタンダードセル	11,000	17,600
1595	2-478-04	ディスプレイセル 939型 100入 攪拌棒	720	600
1595	2-478-10	ディスプレイセル セルホルダー 260	500	400
1596	2-4755-01	キューベットラック 18520-0000	3,300	3,450
1601	1-1848-01	ガス乾燥ジャー 09-204	19,300	19,900
1601	1-1848-02	ガス精製ジャー 09-206	35,700	36,800
1608	1-5288-01	ナノセップ OD003C33	12,100	12,500
1608	1-5288-02	ナノセップ OD010C33	12,100	12,500
1608	1-5288-03	ナノセップ OD030C33	12,100	12,500
1608	1-5288-04	ナノセップ OD100C33	12,100	12,500
1608	1-5288-05	ナノセップ OD300C33	12,100	12,500
1608	1-5288-06	ナノセップ ODM02C33	12,100	12,500
1608	1-5288-07	ナノセップ ODM45C33	12,100	12,500
1609	2-3072-01	ウルトラフリーMC UFC30VV00	41,600	42,600
1609	2-3072-02	ウルトラフリーMC UFC30GV00	41,600	42,600
1609	2-3072-03	ウルトラフリーMC UFC30HV00	41,600	42,600
1609	2-3072-04	ウルトラフリーMC UFC30DV00	41,600	42,600
1609	2-3072-05	ウルトラフリーMC UFC30SV00	41,600	42,600
1609	2-3072-11	ウルトラフリーCL UFC40VV25	24,000	24,600
1609	2-3072-12	ウルトラフリーCL UFC40GV25	24,000	24,600
1609	2-3072-13	ウルトラフリーCL UFC40HV25	24,000	24,600
1609	1-1650-01	フィルターユニット UFC500308	7,040	7,120
1609	1-1650-02	フィルターユニット UFC500324	17,200	17,800
1609	1-1650-03	フィルターユニット UFC500396	50,900	52,500
1609	1-1650-04	フィルターユニット UFC5003BK	187,000	195,000
1609	1-1651-01	フィルターユニット UFC501008	7,040	7,120
1609	1-1651-02	フィルターユニット UFC501024	17,200	17,800
1609	1-1651-03	フィルターユニット UFC501096	50,900	52,500
1609	1-1651-04	フィルターユニット UFC5010BK	187,000	195,000
1609	1-1652-01	フィルターユニット UFC503008	7,040	7,120
1609	1-1652-02	フィルターユニット UFC503024	17,200	17,800
1609	1-1652-03	フィルターユニット UFC503096	50,900	52,500
1609	1-1652-04	フィルターユニット UFC5030BK	187,000	195,000
1609	1-1653-01	フィルターユニット UFC505008	7,040	7,120
1609	1-1653-02	フィルターユニット UFC505024	17,200	17,800
1609	1-1653-03	フィルターユニット UFC505096	50,900	52,500
1609	1-1653-04	フィルターユニット UFC5050BK	187,000	195,000
1609	1-1654-01	フィルターユニット UFC510008	7,040	7,120
1609	1-1654-02	フィルターユニット UFC510024	17,200	17,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1609	1-1654-03	フィルターユニット UFC510096	50,900	52,500
1609	1-1654-04	フィルターユニット UFC5100BK	187,000	195,000
1609	2-7112-20	アミコンウルトラ UFC9 010 24	42,700	43,600
1609	2-7112-21	アミコンウルトラ UFC9 010 96	125,000	130,000
1609	2-7112-23	アミコンウルトラ UFC9 030 24	42,700	43,600
1609	2-7112-24	アミコンウルトラ UFC9 030 96	125,000	130,000
1609	2-7112-26	アミコンウルトラ UFC9 050 24	42,700	43,600
1609	2-7112-27	アミコンウルトラ UFC9 050 96	125,000	130,000
1609	2-7112-29	アミコンウルトラ UFC9 100 24	42,700	43,600
1609	2-7112-30	アミコンウルトラ UFC9 100 96	125,000	130,000
1611	2-6046-01	微量透析キット40071	6,300	6,500
1611	2-6046-02	微量透析キット40072	70,000	72,000
1611	2-6047-01	微量透析キット40786	6,900	7,100
1611	2-6047-02	微量透析キット40787	78,700	80,000
1611	2-6048-01	微量透析キット40075	6,300	6,500
1611	2-6048-02	微量透析キット40076	69,300	72,000
1611	2-6049-01	微量透析キット40788	6,900	7,100
1611	2-6049-02	微量透析キット40789	77,600	80,000
1611	2-6050-01	微量透析キット40077	6,300	6,500
1611	2-6050-02	微量透析キット40078	70,000	72,000
1611	2-6051-01	微量透析キット40790	6,900	7,100
1611	2-6051-02	微量透析キット40791	77,600	80,000
1611	2-4170-01	透析チューブ 21-152-10	42,400	43,700
1611	2-4170-02	透析チューブ 21-152-9	45,000	46,400
1611	2-4170-03	透析チューブ 21-152-3	39,400	40,600
1611	2-4170-04	透析チューブ 21-152-4	39,400	40,600
1611	2-4170-05	透析チューブ 21-152-5	42,900	44,200
1611	2-4170-06	透析チューブ 21-152-6	52,600	54,200
1611	2-4170-07	透析チューブ 21-152-7	50,100	51,600
1611	2-4170-08	透析チューブ 21-152-18	46,000	47,400
1611	2-4170-09	透析チューブ 21-152-8	46,000	47,400
1611	2-4170-10	透析チューブ 21-152-17	62,400	64,300
1611	2-4170-11	透析チューブ 21-152-16	29,600	30,500
1611	2-4170-12	透析チューブ 21-152-15	30,700	31,600
1611	2-4170-13	透析チューブ 21-152-14	29,900	30,800
1617	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,690	9,900
1617	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,610	7,770
1617	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	15,700	16,100
1617	1-6771-05	エムクアント分析試験紙 カルシウム	10,900	11,200
1617	1-6771-22	エムクアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,690	4,790
1617	1-6771-23	エムクアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,690	4,790
1617	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	6,150	6,280
1617	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	6,150	6,280
1617	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	5,320	5,440
1617	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,900	11,200
1617	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	4,390	4,490
1617	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	9,170	9,370
1617	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	13,500	13,800
1617	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	10,500	10,800
1617	1-6771-15	エムクアント分析試験紙 ニッケル	4,280	4,370
1617	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,820	7,990
1617	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	5,110	5,220
1617	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	10,300	10,600
1617	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度	4,590	4,690
1617	1-6771-24	エムクアント分析試験紙 過酸化	4,070	4,160
1617	1-6771-25	エムクアント分析試験紙 硝酸	4,170	4,260
1617	1-6771-26	エムクアント分析試験紙 亜硝酸	4,070	4,160
1621	2-3647-06	試薬 塩化アンモニウムO10-O2135	1,400	1,600
1621	2-3647-24	試薬 エタノール O50-O0465	1,700	1,750
1622	2-3128-07	42000395 O. 1mol硝酸銀溶液	3,000	3,300
1622	2-3129-03	液体クロマトグラフ試薬330-O1516	3,050	3,100
1623	2-4303-03	ハイフィデリティー制限酵素R3552S	11,000	11,200
1623	2-4303-04	ハイフィデリティー制限酵素R3552L	44,000	44,800
1623	2-4303-05	ハイフィデリティー制限酵素R3136S	6,000	6,100
1623	2-4303-06	ハイフィデリティー制限酵素R3136L	24,000	24,500
1623	2-4303-07	ハイフィデリティー制限酵素R3136T	6,000	6,100
1623	2-4303-08	ハイフィデリティー制限酵素R3136M	24,000	24,500
1623	2-4303-09	ハイフィデリティー制限酵素R3658S	10,500	10,700
1623	2-4303-10	ハイフィデリティー制限酵素R3658L	42,000	42,800
1623	2-4303-13	ハイフィデリティー制限酵素R3162S	9,500	9,700
1623	2-4303-14	ハイフィデリティー制限酵素R3162L	38,000	38,800
1623	2-4303-15	ハイフィデリティー制限酵素R3162M	38,000	38,800
1623	2-4303-16	ハイフィデリティー制限酵素R3510S	11,000	11,200
1623	2-4303-17	ハイフィデリティー制限酵素R3510L	44,000	44,800
1623	2-4303-18	ハイフィデリティー制限酵素R3505S	10,000	10,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1623	2-4303-19	ハイフィデリティー制限酵素R3505L	40,000	40,800
1623	2-4303-20	ハイフィデリティー制限酵素R3505M	40,000	40,800
1623	2-4303-21	ハイフィデリティー制限酵素R3101S	6,000	6,100
1623	2-4303-22	ハイフィデリティー制限酵素R3101T	6,000	6,100
1623	2-4303-23	ハイフィデリティー制限酵素R3101L	24,000	24,500
1623	2-4303-24	ハイフィデリティー制限酵素R3101M	24,000	24,500
1623	2-4303-25	ハイフィデリティー制限酵素R3195S	8,500	8,600
1623	2-4303-26	ハイフィデリティー制限酵素R3195T	8,500	8,600
1623	2-4303-27	ハイフィデリティー制限酵素R3195L	34,000	34,700
1623	2-4303-28	ハイフィデリティー制限酵素R3195M	34,000	34,700
1623	2-4303-29	ハイフィデリティー制限酵素R3104S	6,000	6,100
1623	2-4303-30	ハイフィデリティー制限酵素R3104T	6,000	6,100
1623	2-4303-31	ハイフィデリティー制限酵素R3104L	24,000	24,500
1623	2-4303-32	ハイフィデリティー制限酵素R3104M	24,000	24,500
1623	2-4303-33	ハイフィデリティー制限酵素R3142S	6,000	6,100
1623	2-4303-34	ハイフィデリティー制限酵素R3142L	24,000	24,500
1623	2-4303-35	ハイフィデリティー制限酵素R3142M	24,000	24,500
1623	2-4303-36	ハイフィデリティー制限酵素R3589S	12,000	12,200
1623	2-4303-37	ハイフィデリティー制限酵素R3589L	48,000	48,800
1623	2-4303-38	ハイフィデリティー制限酵素R3193S	9,000	9,100
1623	2-4303-39	ハイフィデリティー制限酵素R3193L	36,000	36,700
1623	2-4303-40	ハイフィデリティー制限酵素R3193M	36,000	36,700
1623	2-4303-41	ハイフィデリティー制限酵素R3131S	10,000	10,100
1623	2-4303-42	ハイフィデリティー制限酵素R3131L	40,000	40,700
1623	2-4303-43	ハイフィデリティー制限酵素R3131M	40,000	40,700
1623	2-4303-44	ハイフィデリティー制限酵素R3189S	9,000	9,100
1623	2-4303-45	ハイフィデリティー制限酵素R3189L	36,000	36,600
1623	2-4303-46	ハイフィデリティー制限酵素R3189M	36,000	36,600
1623	2-4303-47	ハイフィデリティー制限酵素R3140S	6,700	6,800
1623	2-4303-48	ハイフィデリティー制限酵素R3140T	7,000	7,100
1623	2-4303-49	ハイフィデリティー制限酵素R3140L	26,400	26,900
1623	2-4303-50	ハイフィデリティー制限酵素R3140M	28,000	28,500
1623	2-4303-51	ハイフィデリティー制限酵素R3150S	7,500	7,600
1623	2-4303-52	ハイフィデリティー制限酵素R3150L	30,000	30,500
1623	2-4303-53	ハイフィデリティー制限酵素R3151S	8,500	8,600
1623	2-4303-54	ハイフィデリティー制限酵素R3151L	34,000	34,700
1623	2-4303-55	ハイフィデリティー制限酵素R3151M	34,000	34,700
1623	2-4303-56	ハイフィデリティー制限酵素R3156S	7,000	7,100
1623	2-4303-57	ハイフィデリティー制限酵素R3156L	28,000	28,600
1623	2-4303-58	ハイフィデリティー制限酵素R3156M	28,000	28,600
1623	2-4303-59	ハイフィデリティー制限酵素R3138S	6,000	6,100
1623	2-4303-60	ハイフィデリティー制限酵素R3138T	6,000	6,100
1623	2-4303-61	ハイフィデリティー制限酵素R3138L	24,000	24,500
1623	2-4303-62	ハイフィデリティー制限酵素R3138M	24,000	24,500
1623	2-4303-63	ハイフィデリティー制限酵素R3642S	8,500	8,600
1623	2-4303-64	ハイフィデリティー制限酵素R3642L	34,000	34,600
1623	2-4303-65	ハイフィデリティー制限酵素R3122S	6,500	6,600
1623	2-4303-66	ハイフィデリティー制限酵素R3122L	25,800	26,300
1623	2-4303-67	ハイフィデリティー制限酵素R3122M	28,000	28,500
1623	2-4303-68	ハイフィデリティー制限酵素R3133S	8,500	8,600
1623	2-4303-69	ハイフィデリティー制限酵素R3133L	34,000	34,600
1623	2-4303-70	ハイフィデリティー制限酵素R3133M	34,000	34,600
1623	2-4303-71	ハイフィデリティー制限酵素R3182S	7,000	7,100
1623	2-4303-72	ハイフィデリティー制限酵素R3182L	28,000	28,500
1623	2-4303-73	ハイフィデリティー制限酵素R3182M	28,000	28,500
1623	2-4303-74	ハイフィデリティー制限酵素R3132S	8,500	8,600
1623	2-4303-75	ハイフィデリティー制限酵素R3132L	34,000	34,600
1623	2-4303-76	ハイフィデリティー制限酵素R3132M	34,000	34,600
1623	2-4303-77	ハイフィデリティー制限酵素R3500S	9,000	9,100
1623	2-4303-78	ハイフィデリティー制限酵素R3500L	36,000	36,600
1654	2-3409-01	ユニオンコンテナO2型 5L 容器	350	360
1654	2-3409-02	ユニオンコンテナO2型 10L 容器	410	420
1654	2-3409-03	ユニオンコンテナO2型 20L 容器	450	460
1656	1-7285-04	廃液回収システムEF4-38GL-SYS	38,200	40,500
1656	1-7285-03	廃液回収システムEF-4-83C-SYS	50,800	54,000
1656	1-7285-05	廃液回収システムEF-8-83C-SYS	50,900	54,000
1666	7-680-01	PFA容器 PF-20	3,100	3,400
1666	7-680-02	PFA容器 PF-30	3,400	3,600
1666	7-680-03	PFA容器 PF-60	4,300	4,600
1666	7-680-04	PFA容器 PF-90	4,700	5,000
1666	7-680-05	PFA容器 PF-120	6,200	6,600
1666	7-680-06	PFA容器 PF-180	7,400	8,000
1679	5-068-21	ハイバック S-9 130ml	150	200
1679	5-068-29	ハイバック S-11	190	250
1679	5-068-30	ハイバック S-15	220	280

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1679	5-068-31	ハイバック S-20	310	380
1679	5-068-22	ハイバック S-21 430ml	320	400
1679	5-068-23	ハイバック S-23 1220ml	400	500
1679	5-068-24	ハイバック S-25 1470ml	450	550
1679	5-068-11	ハイバック S-27 2000mL	780	950
1679	5-068-32	ハイバック S-28	890	1,100
1679	5-068-25	ハイバック S-31 2440ml	720	880
1679	5-068-26	ハイバック S-32 3700ml	1,020	1,250
1679	5-068-27	ハイバック S-33 6600ml	1,360	1,650
1679	5-068-05	ハイバック S-35 2900mL	900	1,100
1679	5-068-33	ハイバック S-36	620	750
1679	5-068-34	ハイバック S-37	340	450
1679	5-068-06	ハイバック S-38 1680mL	440	550
1679	5-068-12	ハイバック S-39 16000mL	3,200	3,400
1679	5-068-13	ハイバック S-132 1800mL	830	1,000
1679	5-068-14	ハイバック S-133 3100mL	1,170	1,350
1679	5-068-15	ハイバック S-134 4100mL	1,380	1,600
1679	5-068-16	ハイバック S-222 780mL	560	680
1679	5-068-17	ハイバック S-230 1550mL	1,100	1,250
1683	4-5606-01	バリヤーボックス 20	3,400	4,500
1688	3-9216-01	ポリプロペール PO-880AG 緑	1,400	1,700
1688	3-9216-02	ポリプロペール PO-880AN 白	1,400	1,700
1688	3-9216-03	ポリプロペール PO-880AR 赤	1,400	1,700
1688	3-9216-04	ポリプロペール PO-880AY 黄	1,400	1,700
1688	3-9216-11	ポリプロペール PO-880Bナチュラル	420	500
1693	1-9961-02	PVCバット No. 281	3,200	2,300
1693	1-9961-04	PVCバット No. 283	6,300	4,700
1693	1-9961-07	PVCバット No. 286	21,800	16,000
1696	1-6974-31	ラベル付洗浄瓶1本 800100615	2,100	2,200
1696	1-6974-32	ラベル付洗浄瓶1本 800100616	2,100	2,200
1696	1-6974-33	ラベル付洗浄瓶1本 800100617	2,100	2,200
1696	1-6974-34	ラベル付洗浄瓶1本 800100618	2,100	2,200
1704	1-2846-02	油さしPA180	240	260
1704	1-2846-03	油さしPB350	320	380
1704	1-2846-04	油さしPC180	310	330
1708	3-3308-01	メディウム瓶 1395-100HTC	2,070	2,170
1708	3-3308-02	メディウム瓶 1395-250HTC	2,200	2,310
1708	3-3308-03	メディウム瓶 1395-500HTC	2,730	2,870
1708	3-3308-04	メディウム瓶 1395-1LHTC	3,360	3,530
1708	3-3308-05	メディウム瓶 1395-2LHTC	8,400	8,820
1708	3-3308-06	メディウム瓶 1395-5LHTC	17,300	18,170
1709	1-4994-01	PYREXメディウム瓶 25mL	1,000	1,050
1709	1-4994-02	PYREXメディウム瓶 50mL	1,000	1,050
1709	1-4994-03	PYREXメディウム瓶 100mL	1,000	1,050
1709	1-4994-04	PYREXメディウム瓶 250mL	1,150	1,210
1709	1-4994-05	PYREXメディウム瓶 500mL	1,680	1,770
1709	1-4994-06	PYREXメディウム瓶 1000mL	2,300	2,420
1709	1-4994-07	PYREXメディウム瓶 2000mL	7,300	7,670
1709	1-4994-08	PYREXメディウム瓶 5000mL	16,000	16,800
1709	1-4994-09	PYREXメディウム瓶 10000mL	37,800	39,700
1709	1-4993-01	PYREXメディウム遮光瓶 25mL	1,940	2,040
1709	1-4993-02	PYREXメディウム遮光瓶 50mL	1,940	2,040
1709	1-4993-03	PYREXメディウム遮光瓶 100mL	2,300	2,420
1709	1-4993-04	PYREXメディウム遮光瓶 250mL	2,830	2,970
1709	1-4993-05	PYREXメディウム遮光瓶 500mL	3,250	3,410
1709	1-4993-06	PYREXメディウム遮光瓶 1000mL	4,720	4,960
1709	1-4993-07	PYREXメディウム遮光瓶 2000mL	9,970	10,500
1709	1-4993-08	PYREXメディウム遮光瓶 5000mL	36,750	38,600
1709	1-4993-09	PYREXメディウム遮光瓶10000mL	50,000	52,500
1709	2-1957-01	メディウム瓶広口 1397-500	2,600	2,730
1709	2-1957-02	メディウム瓶広口 1397-1L	3,150	3,310
1709	2-1957-03	メディウム瓶広口 1397-2L	6,800	7,140
1709	2-1956-01	メディウム瓶角型 1396-100	1,260	1,320
1709	2-1956-02	メディウム瓶角型 1396-250	1,470	1,540
1709	2-1956-03	メディウム瓶角型 1396-500	1,830	1,920
1709	2-1956-04	メディウム瓶角型 1396-1L	2,500	2,630
1709	1-4995-01	交換キャップ オレンジ GL-32	250	260
1709	1-4995-02	交換キャップ オレンジ GL-45	250	260
1709	1-4995-03	交換キャップ ロンゼールリングGL-32	126	130
1709	1-4995-04	交換キャップ ロンゼールリングGL-45	126	130
1709	1-4995-05	交換キャップ 赤 GL-32	630	660
1709	1-4995-06	交換キャップ 赤 GL-45	940	990
1713	3-9184-01	PBTねじロキャップ 9209135	800	1,000
1714	1-1843-13	アンバーガロン瓶13-757-206	17,400	17,900
1714	1-1843-14	アンバーガロン瓶13-757-207	9,760	10,050

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1714	1-1843-11	アンバーガロン瓶13-757-203	9,460	9,740
1717	1-7405-02	ねじ口瓶用キャップ BL60708	9,100	10,000
1718	1-8400-01	試薬瓶細口(栓つき) 211651402	3,700	4,600
1718	1-8400-02	試薬瓶細口(栓つき) 211651702	3,500	4,100
1718	1-8400-03	試薬瓶細口(栓つき) 211652407	3,400	4,100
1718	1-8400-04	試薬瓶細口(栓つき) 211653609	3,700	4,500
1718	1-8400-05	試薬瓶細口(栓つき) 211654408	4,700	5,800
1718	1-8400-06	試薬瓶細口(栓つき) 211655404	5,100	6,600
1718	1-8400-07	試薬瓶細口(栓つき) 211656306	7,600	9,500
1718	1-8400-08	試薬瓶細口(栓つき) 211657302	22,800	28,800
1718	1-8398-01	試薬瓶広口(栓つき) 211851707	4,000	4,800
1718	1-8398-02	試薬瓶広口(栓つき) 211852403	4,100	5,100
1718	1-8398-03	試薬瓶広口(栓つき) 211853605	5,500	6,800
1718	1-8398-04	試薬瓶広口(栓つき) 211854404	6,700	8,400
1718	1-8398-05	試薬瓶広口(栓つき) 211855409	8,900	11,200
1718	1-8398-06	試薬瓶広口(栓つき) 211856302	10,600	13,300
1718	1-8398-07	試薬瓶広口(栓つき) 211857307	28,500	36,200
1721	5-131-01	細口規格瓶(褐色) LT-15 100入	8,600	9,000
1721	5-131-02	細口規格瓶(褐色) LT-30 100入	8,400	8,800
1721	5-131-03	細口規格瓶(褐色) LT-60 100入	9,000	9,400
1721	5-131-04	細口規格瓶(褐色)LT-100 100入	9,400	9,800
1729	5-115-01	マイティーバイアル No.03 200入	17,000	17,200
1729	5-115-02	マイティーバイアル No.02 200入	17,200	17,600
1729	5-115-03	マイティーバイアル No.01 100入	10,800	11,200
1729	5-115-04	マイティーバイアル No.1 100入	11,400	11,800
1729	5-115-05	マイティーバイアル No.2 100入	13,200	13,600
1729	5-115-06	マイティーバイアル No.3 100入	13,800	14,200
1729	5-115-07	マイティーバイアル No.4 50入	8,100	8,300
1729	5-115-08	マイティーバイアル No.5 50入	9,000	9,200
1729	5-115-09	マイティーバイアル No.6 50入	9,500	9,700
1729	5-115-10	マイティーバイアル No.7 50入	13,200	13,500
1729	5-115-11	マイティーバイアル No.8 50入	17,900	18,200
1729	1-8129-02	マイティーバイアルNO. 02 茶	17,600	18,000
1729	1-8129-03	マイティーバイアルNO. 01 茶	11,200	11,600
1729	1-8129-04	マイティーバイアルNO. 1 茶	11,800	12,200
1729	1-8129-05	マイティーバイアルNO. 2 茶	13,600	14,000
1729	1-8129-06	マイティーバイアルNO. 3 茶	13,800	14,200
1729	1-8129-07	マイティーバイアルNO. 4 茶	8,500	8,700
1729	1-8129-08	マイティーバイアルNO. 5 茶	9,500	9,700
1729	1-8129-09	マイティーバイアルNO. 6 茶	10,000	10,200
1729	1-8129-10	マイティーバイアルNO. 7 茶	13,800	14,100
1729	1-8129-11	マイティーバイアルNO. 8 茶	18,700	19,000
1731	2-7687-23	細口バイアル 5183-4429	2,700	2,800
1731	2-7687-31	キャップ 5183-4442	4,000	4,100
1731	2-7070-21	広口バイアル 5182-0714	2,600	2,700
1731	2-7070-22	広口バイアル 5182-0715	2,800	2,900
1731	2-7070-23	広口バイアル 5183-2068	25,000	26,000
1731	2-7070-31	キャップ 5190-7021	3,800	3,900
1731	2-7070-33	キャップ 5182-0723	4,900	5,000
1731	2-7070-35	キャップ 5190-7023	4,200	4,300
1739	2-3857-01	バイアル MSCERT5000-30LVW	15,000	15,900
1739	2-3857-02	バイアル MSCERT5000-36LVW	16,000	16,500
1739	2-3857-03	バイアル MSCERT5000-31LVW	13,600	16,800
1739	2-3857-04	バイアル MSCERT5000-37LVW	16,000	15,100
1739	2-3857-05	バイアル MSCERT5000-32	23,100	23,600
1739	2-3857-06	バイアル MSCERT5000-38	25,000	23,800
1739	2-3857-07	バイアル MSCERT5000-33TR	24,100	30,800
1739	2-3857-08	バイアル MSCERT5000-39TR	26,000	40,200
1739	2-3857-09	バイアル MSCERT5000-341W	11,000	10,700
1739	2-3857-10	バイアル MSCERT5000-401W	11,000	11,200
1739	2-3857-11	バイアル MSCERT5000-351W	10,500	10,800
1739	2-3857-12	バイアル MSCERT5000-411W	12,000	11,500
1739	2-3857-14	バイアル MSCERT5000-S40W	12,600	11,900
1739	2-3857-15	バイアル MSCERT5000-S35W	12,600	11,800
1739	2-3857-16	バイアル MSCERT5000-S41W	12,600	13,300
1741	1-2502-01	バイアル O3-337-5	34,700	35,700
1741	1-2502-02	バイアル O3-337-4	33,100	34,100
1741	1-2502-03	バイアル O3-337-15	32,500	33,500
1741	1-2502-04	バイアル O3-337-14	33,600	34,600
1744	4-3022-01	スポイド瓶(丸型)RS-30透明	256	264
1744	4-3022-02	スポイド瓶(丸型)RS-60透明	292	300
1744	4-3022-03	スポイド瓶(丸型)RS-100透明	312	320
1744	4-3022-04	スポイド瓶(丸型)RS-30褐色	214	220
1744	4-3022-05	スポイド瓶(丸型)RS-60褐色	250	254
1744	4-3022-06	スポイド瓶(丸型)RS-100褐色	292	296

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1744	5-134-01	スポイド瓶 角型 10mL 白	374	394
1744	5-134-02	スポイド瓶 角型 20mL 白	380	400
1744	5-134-03	スポイド瓶 角型 30mL 白	410	430
1744	5-134-04	スポイド瓶 角型 60mL 白	484	500
1744	5-134-05	スポイド瓶 角型 120mL 白	580	600
1744	5-135-01	スポイド瓶 角型 10mL 褐	368	384
1744	5-135-02	スポイド瓶 角型 20mL 褐	374	390
1744	5-135-03	スポイド瓶 角型 30mL 褐	408	420
1744	5-135-04	スポイド瓶 角型 60mL 褐	476	490
1744	5-135-05	スポイド瓶 角型 120mL 褐	570	584
1774	5-153-01	常圧用反応器 NT-5	40,000	48,000
1774	5-153-02	常圧用反応器 NT-10	44,000	53,000
1774	5-153-03	常圧用反応器 NT-20	54,000	65,000
1774	5-153-04	常圧用反応器 NT-35	72,000	87,000
1774	5-153-05	常圧用反応器 NT-65	95,000	115,000
1780	3-8299-03	スチールドラム缶 1108-50	15,300	18,600
1780	3-8299-09	スチールドラム缶 1108-54	15,300	18,400
1780	61-3218-51	KD050LSTS鋼製ドラム缶オープン	12,600	13,900
1780	61-3218-52	KD100LSTS鋼製ドラム缶オープン	18,400	20,200
1780	61-3218-53	KD200LSTS鋼製ドラム缶オープン	23,400	24,400
1780	61-3218-57	KD050BST鋼製ドラム缶オープン	12,600	13,900
1780	61-3218-58	KD100BST鋼製ドラム缶オープン	18,400	20,200
1780	61-3218-59	KD200BST鋼製ドラム缶オープン	23,400	24,300
1792	4-5347-01	グラツネル収納ケース 浅型	1,700	1,860
1792	4-5347-02	グラツネル収納ケース 深型	2,250	2,950
1802	3-8065-01	タンクライナー 91-300-15	6,700	6,900
1802	3-8065-02	タンクライナー 91-300-25	7,500	7,730
1802	3-8065-03	タンクライナー 91-300-35	8,200	8,450
1802	3-8065-04	タンクライナー 91-300-20	3,500	3,600
1802	3-8065-05	タンクライナー 91-300-30	4,000	4,120
1802	3-8065-06	タンクライナー 91-300-80	7,000	7,210
1806	2-9430-01	三角フラスコ4980-10	750	790
1806	2-9430-02	三角フラスコ4980-25	750	790
1806	2-9430-03	三角フラスコ4980-50	570	600
1806	2-9430-04	三角フラスコ4980-125	570	600
1806	2-9430-05	三角フラスコ4980-250	600	630
1806	2-9430-06	三角フラスコ4980-300	710	750
1806	2-9430-07	三角フラスコ4980-500	1,050	1,100
1806	2-9430-08	三角フラスコ4980-1L	1,680	1,760
1806	2-9430-09	三角フラスコ4980-2L	5,250	5,510
1806	2-9430-10	三角フラスコ4980-4L	8,610	9,000
1806	2-9430-11	三角フラスコ4980-6L	18,370	19,300
1807	3-6128-03	極厚三角フラスコ 212172404	1,800	2,200
1808	3-6738-03	石英三角フラスコ SJF-200	9,400	10,200
1808	3-6738-08	石英三角フラスコ SJF-3000	88,000	89,800
1808	1-1412-02	三角フラスコ 1461	660	360
1808	1-1412-04	三角フラスコ 1463	1,200	670
1809	2-1967-02	平底フラスコ 217112404	1,100	1,200
1809	2-1967-03	平底フラスコ 217113606	1,100	1,400
1809	2-1967-04	平底フラスコ 217114405	1,600	1,800
1809	2-1967-05	平底フラスコ 217115401	2,200	2,700
1809	2-9429-01	平底フラスコ4060-50	880	920
1809	2-9429-02	平底フラスコ4060-125	900	950
1809	2-9429-03	平底フラスコ4060-250	1,020	1,070
1809	2-9429-04	平底フラスコ4060-500	1,600	1,680
1809	2-9429-05	平底フラスコ4060-1L	2,800	2,940
1809	2-9429-06	平底フラスコ4060-2L	7,000	7,350
1809	2-9429-07	平底フラスコ4060-6L	18,900	19,800
1809	2-9429-08	平底フラスコ4060-12L	37,800	39,700
1810	3-7103-03	丸底フラスコ 217213604	1,300	1,400
1810	3-7103-04	丸底フラスコ 217214403	1,700	1,800
1810	3-7103-05	丸底フラスコ 217215408	2,500	3,400
1818	1-8493-06	セパラルカバー 243964603	35,300	35,400
1818	1-8496-01	フラスコ用O-Ring292224608	6,700	6,800
1818	1-8496-02	フラスコ用O-Ring292225707	8,500	8,800
1818	1-8495-01	フラスコ用クランプ 290714609	9,800	11,900
1818	1-8495-02	フラスコ用クランプ 290715708	11,300	13,900
1838	2-7593-11	トラップボトル F19917-0001	36,500	38,500
1838	2-7593-12	トラップボトル F19917-0002	53,000	55,500
1846	1-8393-02	保存瓶 242084508	8,700	8,900
1846	1-8395-03	保存瓶 242050503	9,400	10,300
1846	1-8395-04	保存瓶 242051002	14,000	14,100
1848	1-8390-01	秤量瓶 242111305	3,200	3,800
1848	1-8390-02	秤量瓶 242111802	3,500	4,000
1848	1-8390-03	秤量瓶 242112301	3,600	4,300

■研究用総合機器カタログ2019／サンクアスト産業用研究機器カタログ2019 2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1848	1-8389-01	秤量瓶 242102309	3,600	4,400
1848	1-8389-02	秤量瓶 242103202	3,900	4,900
1848	1-8389-03	秤量瓶 242104104	6,200	6,700
1852	2-9441-01	結晶皿3140-70	770	810
1852	2-9441-02	結晶皿3140-80	780	820
1852	2-9441-03	結晶皿3140-90	840	880
1852	2-9441-04	結晶皿3140-100	840	890
1852	2-9441-05	結晶皿3140-125	940	990
1852	2-9441-06	結晶皿3140-150	1,050	1,100
1852	2-9441-07	結晶皿3140-170	1,260	1,320
1852	2-9441-08	結晶皿3140-190	1,470	1,540
1852	3-7114-05	結晶皿 213114102	1,400	1,500
1852	3-7114-06	結晶皿 213114402	1,500	1,600
1852	3-7114-08	結晶皿 213115407	3,200	3,400
1852	3-7114-09	結晶皿 213115904	8,300	8,600
1857	6-214-03	ビーカー シバタ 100ml	380	360
1857	6-214-04	ビーカー シバタ 200ml	440	410
1857	6-214-05	ビーカー シバタ 300ml	530	500
1857	6-214-06	ビーカー シバタ 500ml	800	750
1857	1-7116-02	トルビーカー010040-10061A	650	590
1857	1-7116-03	トルビーカー010040-20061A	700	630
1857	1-7116-04	トルビーカー010040-30061A	810	730
1857	1-7116-05	トルビーカー010040-50061A	1,230	1,100
1858	1-8848-03	ビーカー 211063604	800	900
1858	2-9425-01	ビーカー1000-10	490	520
1858	2-9425-02	ビーカー1000-20	490	520
1858	2-9425-03	ビーカー1000-30	490	520
1858	2-9425-04	ビーカー1000-50	390	410
1858	2-9425-05	ビーカー1000-100	360	380
1858	2-9425-16	ビーカー 1000J-100	340	360
1858	2-9425-06	ビーカー1000-150	400	420
1858	2-9425-17	ビーカー 1000J-200	400	420
1858	2-9425-07	ビーカー1000-250	420	440
1858	2-9425-18	ビーカー 1000J-300	480	510
1858	2-9425-08	ビーカー1000-400	500	530
1858	2-9425-19	ビーカー 1000J-500	720	760
1858	2-9425-09	ビーカー1000-600	750	790
1858	2-9425-10	ビーカー1000-800	1,050	1,100
1858	2-9425-11	ビーカー1000-1L	1,470	1,540
1858	2-9425-13	ビーカー1000-2L	3,550	3,730
1858	2-9425-14	ビーカー1000-3L	5,650	5,930
1858	2-9425-15	ビーカー1000-4L	9,750	10,200
1859	2-9427-01	トルビーカー1060-100	570	600
1859	2-9427-02	トルビーカー1060-200	600	630
1859	2-9427-03	トルビーカー1060-300	700	740
1859	2-9427-04	トルビーカー1060-400	850	900
1859	2-9427-05	トルビーカー1060-500	1,000	1,050
1859	2-9427-06	トルビーカー1060-600	1,200	1,260
1859	2-9427-07	トルビーカー1060-1L	2,500	2,630
1859	1-8401-02	厚手ビーカー 211312906	4,400	4,800
1859	1-8401-07	厚手ビーカー 211316805	12,700	13,900
1859	1-8401-08	厚手ビーカー 211317304	18,800	20,900
1859	1-8401-09	厚手ビーカー 211318609	37,500	41,900
1859	1-8401-10	厚手ビーカー 211318806	52,700	53,600
1860	3-6711-03	石英ビーカー SUBE-200	8,000	9,000
1861	1-2341-01	ビーカー 1821	280	190
1861	1-2341-03	ビーカー 1823	390	250
1861	5-5376-02	計量カップ 1000ml	200	300
1863	3-7085-02	PMPビーカー 1542	370	390
1863	3-7085-03	PMPビーカー 1543	390	410
1863	3-7085-04	PMPビーカー 1545	480	510
1863	3-7085-05	PMPビーカー 1546	870	920
1863	3-7085-06	PMPビーカー 1548	1,150	1,220
1863	3-7085-07	PMPビーカー 1549	1,770	1,880
1863	3-7085-08	PMPビーカー 1330	3,050	3,240
1863	3-7085-09	PMPビーカー 1331	4,950	5,260
1863	3-7084-01	PMPビーカー 1720	340	360
1863	3-7084-02	PMPビーカー 1721	430	460
1863	3-7084-03	PMPビーカー 1722	460	490
1863	3-7084-04	PMPビーカー 1723	550	580
1863	3-7084-05	PMPビーカー 1724	980	1,040
1863	3-7084-06	PMPビーカー 1725	1,300	1,380
1863	3-7084-07	PMPビーカー 1726	2,020	2,150
1866	6-224-01	ステンビーカー 200ML	1,050	1,100
1866	6-224-02	ステンビーカー 500ML	1,880	2,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1866	6-224-03	ステンビーカー 1L	2,300	2,400
1866	6-224-04	ステンビーカー 2L	3,000	3,100
1866	6-224-05	ステンビーカー 3L	4,500	4,600
1873	2-9474-01	メスフラスコ5640-1	1,260	1,320
1873	2-9474-02	メスフラスコ5640-2	1,260	1,320
1873	2-9474-03	メスフラスコ5640-5	1,470	1,540
1873	2-9474-04	メスフラスコ5640-10	1,470	1,540
1873	2-9474-05	メスフラスコ5640-25	1,470	1,540
1873	2-9474-06	メスフラスコ5640-50	1,470	1,540
1873	2-9474-07	メスフラスコ5640-100	1,520	1,600
1873	2-9474-08	メスフラスコ5640-200	2,100	2,210
1873	2-9474-09	メスフラスコ5640-250	3,150	3,310
1873	2-9474-10	メスフラスコ5640-500	2,730	2,870
1873	2-9474-11	メスフラスコ5640-1L	3,360	3,530
1873	2-9474-12	メスフラスコ5640-2L	6,300	6,620
1873	2-9474-13	メスフラスコ5640-3L	26,250	27,600
1873	2-9474-14	メスフラスコ5640-4L	31,500	33,100
1873	2-9474-15	メスフラスコ5640-5L	40,950	42,000
1873	2-9474-16	メスフラスコ5640-6L	47,250	49,000
1873	2-9475-04	メスフラスコ55640-10	2,300	2,420
1873	2-9475-05	メスフラスコ55640-25	2,400	2,520
1873	2-9475-06	メスフラスコ55640-50	2,520	2,650
1873	2-9475-07	メスフラスコ55640-100	2,830	2,970
1873	2-9475-08	メスフラスコ55640-200	3,880	4,070
1873	2-9475-10	メスフラスコ55640-500	5,140	5,400
1873	2-9475-11	メスフラスコ55640-1L	5,670	5,950
1873	2-9475-12	メスフラスコ55640-2L	9,660	10,100
1873	3-1681-04	メスフラスコ5680-10	1,570	1,650
1873	3-1681-05	メスフラスコ5680-25	1,570	1,650
1873	3-1681-06	メスフラスコ5680-50	1,570	1,650
1873	3-1681-07	メスフラスコ5680-100	2,000	2,100
1873	3-1681-08	メスフラスコ5680-200	2,620	2,750
1873	3-1681-09	メスフラスコ5680-250	2,730	2,870
1873	3-1681-10	メスフラスコ5680-500	3,460	3,630
1873	3-1681-11	メスフラスコ5680-1L	3,900	4,100
1873	3-1681-12	メスフラスコ5680-2L	6,300	6,620
1873	3-1682-04	メスフラスコ55680-10	2,830	2,970
1873	3-1682-05	メスフラスコ55680-25	3,040	3,190
1873	3-1682-06	メスフラスコ55680-50	3,150	3,300
1873	3-1682-07	メスフラスコ55680-100	3,360	3,530
1873	3-1682-09	メスフラスコ55680-250	4,620	4,850
1873	3-1682-10	メスフラスコ55680-500	6,300	6,620
1873	3-1682-11	メスフラスコ55680-1L	6,800	7,140
1873	3-1682-12	メスフラスコ55680-2L	9,900	10,400
1873	3-495-01	メスフラスコ 5640JIS-5	1,800	1,850
1873	3-495-02	メスフラスコ 5640JIS-10	1,800	1,850
1873	3-495-03	メスフラスコ 5640JIS-20	1,800	1,850
1873	3-495-04	メスフラスコ 5640JIS-25	1,800	1,850
1873	3-495-05	メスフラスコ 5640JIS-50	1,800	1,850
1873	3-495-06	メスフラスコ 5640JIS-100	1,900	1,960
1873	3-495-07	メスフラスコ 5640JIS-200	2,520	2,600
1873	3-495-08	メスフラスコ 5640JIS-250	2,980	3,070
1873	3-495-09	メスフラスコ 5640JIS-300	5,350	6,000
1873	3-495-10	メスフラスコ 5640JIS-500	3,340	3,440
1873	3-495-11	メスフラスコ 5640JIS-1L	4,060	4,180
1873	3-495-12	メスフラスコ 5640JIS-2L	7,740	10,000
1873	3-496-01	メスフラスコ 55640JIS-5	2,880	3,000
1873	3-496-02	メスフラスコ 55640JIS-10	2,880	3,000
1873	3-496-03	メスフラスコ 55640JIS-20	3,080	3,170
1873	3-496-04	メスフラスコ 55640JIS-25	3,080	3,170
1873	3-496-05	メスフラスコ 55640JIS-50	3,170	3,300
1873	3-496-06	メスフラスコ 55640JIS-100	3,560	3,700
1873	3-496-07	メスフラスコ 55640JIS-200	4,900	5,100
1873	3-496-08	メスフラスコ 55640JIS-250	5,090	5,300
1873	3-496-10	メスフラスコ 55640JIS-500	6,530	6,800
1873	3-496-11	メスフラスコ 55640JIS-1L	7,110	7,500
1873	3-496-12	メスフラスコ 55640JIS-2L	12,200	14,300
1874	3-6958-01	メスフラスコ樹脂栓付き 5	1,200	980
1879	3-7112-08	メスシリンダー 213965405	7,400	7,600
1880	2-9471-01	メスシリンダー3022-10	840	890
1880	2-9471-02	メスシリンダー3022-25	1,260	1,320
1880	2-9471-03	メスシリンダー3022-50	1,350	1,420
1880	2-9471-04	メスシリンダー3022-100	1,470	1,540
1880	2-9471-05	メスシリンダー3022-250	2,500	2,630
1880	2-9471-06	メスシリンダー3022-500	3,350	3,520

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1880	2-9471-07	メスシリンダー3022-1L	7,350	7,700
1880	2-9471-08	メスシリンダー3022-2L	9,980	10,500
1880	2-9472-01	有栓メスシリンダー3002-10	1,900	2,000
1880	2-9472-02	有栓メスシリンダー3002-25	2,600	2,800
1880	2-9472-03	有栓メスシリンダー3002-50	2,800	3,000
1880	2-9472-04	有栓メスシリンダー3002-100	3,300	3,500
1880	2-9472-05	有栓メスシリンダー3002-250	4,200	4,400
1880	2-9472-06	有栓メスシリンダー3002-500	7,350	7,700
1880	2-9472-07	有栓メスシリンダー3002-1L	10,500	11,000
1880	2-9472-08	有栓メスシリンダー3002-2L	15,800	16,600
1880	62-4865-16	3022JIS-5 メスシリンダー	1,070	1,200
1880	62-4865-17	3022JIS-10 メスシリンダー	1,070	1,200
1880	62-4865-18	3022JIS-20 メスシリンダー	1,200	1,350
1880	62-4865-19	3022JIS-25 メスシリンダー	1,490	1,650
1880	62-4865-20	3022JIS-50 メスシリンダー	1,590	1,750
1880	62-4865-21	3022JIS-100 メスシリンダー	1,860	2,050
1880	62-4865-22	3022JIS-200 メスシリンダー	2,320	2,580
1880	62-4865-23	3022JIS-250 メスシリンダー	2,510	2,780
1880	62-4865-24	3022JIS-300 メスシリンダー	3,950	4,390
1880	62-4865-25	3022JIS-500 メスシリンダー	4,260	4,730
1880	62-4865-26	3022JIS-1L メスシリンダー	9,090	10,000
1880	62-4865-27	3022JIS-2L メスシリンダー	12,480	13,850
1880	62-4865-28	3002JIS-5 有栓メスシリンダ	2,300	2,370
1880	62-4865-29	3002JIS-10 有栓メスシリンダ	2,400	2,470
1880	62-4865-30	3002JIS-20 有栓メスシリンダ	2,940	3,000
1880	62-4865-31	3002JIS-25 有栓メスシリンダ	3,180	3,280
1880	62-4865-32	3002JIS-50 有栓メスシリンダ	3,280	3,380
1880	62-4865-33	3002JIS-100 有栓メスシリンダ	4,160	4,280
1880	62-4865-34	3002JIS-200 有栓メスシリンダ	4,480	4,610
1880	62-4865-35	3002JIS-250 有栓メスシリンダ	4,710	4,850
1880	62-4865-36	3002JIS-300 有栓メスシリンダ	8,160	8,400
1880	62-4865-37	3002JIS-500 有栓メスシリンダ	9,180	9,460
1880	62-4865-38	3002JIS-1L 有栓メスシリンダ	13,770	14,180
1882	5-5360-01	EMユーロ メスシリンダー2240160	1,690	1,600
1882	5-5360-02	EMユーロ メスシリンダー2240170	1,690	1,600
1882	5-5360-03	EMユーロ メスシリンダー2240175	1,690	1,600
1882	5-5360-04	EMユーロ メスシリンダー2240180	1,690	1,600
1882	5-5360-05	EMユーロ メスシリンダー2240186	2,910	2,750
1882	5-5360-06	EMユーロ メスシリンダー2240190	4,030	3,800
1882	5-5360-07	EMユーロ メスシリンダー2240193	6,230	5,900
1882	5-5360-08	EMユーロ メスシリンダー2240194	12,200	11,500
1883	3-9145-01	PPメスシリンダーF28461-1000	8,500	8,800
1883	3-9145-02	PPメスシリンダーF28461-2000	14,800	15,500
1884	3-1689-02	PMPメスシリンダー1571	840	620
1885	1-9964-01	液量計 No. 422 100ml	1,060	700
1885	1-9964-04	液量計 No. 425 1000ml	5,000	3,500
1885	2-7776-02	コニカル液量計No. 1423 250ml	2,300	1,500
1885	2-7776-03	コニカル液量計No. 1424 500ml	4,200	3,000
1885	2-7776-04	コニカル液量計No. 1425 1L	5,850	4,200
1889	2-7778-02	ビュレット挟み No. 140 2本掛	5,600	4,200
1891	1-8569-01-20	先端メスピペット0.1ml 校正証明書付	11,200	11,280
1891	1-8569-02-20	先端メスピペット0.2ml 校正証明書付	10,940	10,980
1891	1-8569-03-20	先端メスピペット0.3ml 校正証明書付	11,010	11,070
1891	1-8569-04-20	先端メスピペット0.5ml 校正証明書付	10,690	10,700
1891	1-8569-05-20	先端メスピペット1ml 校正証明書付	10,400	10,430
1891	1-8569-06-20	先端メスピペット2ml 校正証明書付	10,410	10,460
1891	1-8569-07-20	先端メスピペット3ml 校正証明書付	10,500	10,550
1891	1-8569-08-20	先端メスピペット5ml 校正証明書付	10,510	10,560
1891	1-8569-09-20	先端メスピペット10ml 校正証明書付	10,620	10,680
1891	1-8569-10-20	先端メスピペット20ml 校正証明書付	11,300	11,370
1891	1-8569-11-20	先端メスピペット25ml 校正証明書付	12,000	12,100
1891	1-8569-12-20	先端メスピペット50ml 校正証明書付	13,300	13,500
1892	3-490-01	メスピペット 7065JIS-1	360	450
1892	3-490-02	メスピペット 7065JIS-2	380	470
1892	3-490-03	メスピペット 7065JIS-3	460	550
1892	3-490-04	メスピペット 7065JIS-5	470	570
1892	3-490-05	メスピペット 7065JIS-10	590	730
1892	3-490-06	メスピペット 7065JIS-20	1,130	1,400
1892	3-490-07	メスピペット 7065JIS-25	1,680	2,100
1892	3-494-01	メスピペット 7085JIS-1	360	450
1892	3-494-02	メスピペット 7085JIS-2	380	470
1892	3-494-03	メスピペット 7085JIS-3	460	550
1892	3-494-04	メスピペット 7085JIS-5	470	570
1892	3-494-05	メスピペット 7085JIS-10	590	730
1892	3-494-06	メスピペット 7085JIS-20	1,130	1,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1892	3-494-07	メスピペット 7085JIS-25	1,730	2,100
1892	3-494-08	メスピペット 7085JIS-50	2,660	3,300
1893	2-9469-01	メスピペット7065-1X	1,050	1,100
1893	2-9469-02	メスピペット7065-1	340	360
1893	2-9469-03	メスピペット7065-2	350	370
1893	2-9469-04	メスピペット7065-5	440	460
1893	2-9469-05	メスピペット7065-10	550	580
1893	2-9469-07	メスピペット7070-5	490	520
1893	2-9469-08	メスピペット7070-10	610	640
1893	2-9469-09	メスピペット7070-25	2,100	2,210
1893	2-9469-13	メスピペット7085-1C	340	360
1893	2-9469-14	メスピペット7085-2	350	370
1893	2-9469-15	メスピペット7085-2C	420	440
1893	2-9469-16	メスピペット7085-5	440	460
1893	2-9469-17	メスピペット7085-10	550	580
1893	2-9469-19	メスピペット7085-10	630	660
1893	2-9469-20	メスピペット7087-5	1,180	1,240
1893	2-9469-21	メスピペット7087-10	1,200	1,260
1893	2-9469-22	メスピペット7087-25	1,890	1,990
1894	6-770-01	目安ピペット 1ml 100入	9,600	10,000
1894	6-770-02	目安ピペット 2ml 100入	10,200	10,600
1894	6-770-03	目安ピペット 3ml 100入	10,800	11,000
1894	6-770-04	目安ピペット 5ml 50入	6,600	6,900
1898	5-5354-02	ビペット(1本包装)13-676-10G	35,900	37,000
1898	5-5354-03	ビペット(1本包装)13-675-3C	21,400	22,000
1898	5-5354-04	ビペット(1本包装)13-676-10H	11,000	11,300
1898	5-5354-05	ビペット(1本包装)13-676-10J	11,300	11,600
1898	5-5354-06	ビペット(1本包装)13-676-10K	26,600	27,400
1898	5-5354-07	ビペット(1本包装)13-676-10R	39,700	40,900
1898	5-5354-12	ビペット 13-676-10B	34,800	35,800
1898	5-5354-13	ビペット 13-675-2C	22,300	23,000
1898	5-5354-14	ビペット 13-676-10C	27,100	27,900
1898	5-5354-15	ビペット 13-676-10F	28,300	29,100
1898	5-5354-16	ビペット 13-676-10M	26,600	27,400
1898	5-5354-17	ビペット 13-676-10Q	42,800	44,100
1898	5-5353-01	ディスボビペット 13-678-27A	26,200	27,000
1898	5-5353-02	ディスボビペット 13-678-27B	41,700	43,000
1898	5-5353-03	ディスボビペット 13-678-27C	40,900	42,100
1898	5-5353-04	ディスボビペット 13-678-27D	24,900	25,600
1898	5-5353-05	ディスボビペット 13-678-27E	32,000	33,000
1898	5-5353-06	ディスボビペット 13-678-27F	35,900	37,000
1898	5-5353-07	ディスボビペット 13-678-36A	29,900	30,800
1898	5-5353-08	ディスボビペット 13-678-36B	17,900	18,400
1898	5-5353-09	ディスボビペット 13-678-36C	29,500	30,400
1898	5-5353-10	ディスボビペット 13-678-36D	48,500	50,000
1898	5-5353-11	ディスボビペット 13-678-36E	52,100	53,700
1899	1-8570-01-20	ホールピペット0.1ml JCSS校正付	10,960	11,040
1899	1-8570-02-20	ホールピペット0.2ml JCSS校正付	10,940	11,020
1899	1-8570-03-20	ホールピペット0.3ml JCSS校正付	10,940	11,020
1899	1-8570-04-20	ホールピペット0.4ml JCSS校正付	11,010	11,100
1899	1-8570-05-20	ホールピペット0.5ml JCSS校正付	10,680	10,730
1899	1-8570-06-20	ホールピペット1ml JCSS校正付	10,420	10,460
1899	1-8570-07-20	ホールピペット1.5ml JCSS校正付	8,730	10,730
1899	1-8570-08-20	ホールピペット2ml JCSS校正付	8,420	10,460
1899	1-8570-09-20	ホールピペット2.5ml JCSS校正付	8,470	10,470
1899	1-8570-10-20	ホールピペット3ml JCSS校正付	8,460	10,460
1899	1-8570-11-20	ホールピペット4ml JCSS校正付	8,460	10,460
1899	1-8570-12-20	ホールピペット5ml JCSS校正付	8,480	10,530
1899	1-8570-13-20	ホールピペット6ml JCSS校正付	8,620	10,620
1899	1-8570-14-20	ホールピペット7ml JCSS校正付	8,620	10,620
1899	1-8570-15-20	ホールピペット8ml JCSS校正付	8,620	10,620
1899	1-8570-16-20	ホールピペット9ml JCSS校正付	8,630	10,630
1899	1-8570-17-20	ホールピペット10ml JCSS校正付	8,620	10,670
1899	1-8570-18-20	ホールピペット15ml JCSS校正付	8,730	10,800
1899	1-8570-19-20	ホールピペット20ml JCSS校正付	8,810	10,890
1899	1-8570-20-20	ホールピペット25ml JCSS校正付	8,890	10,990
1899	1-8570-23-20	ホールピペット50ml JCSS校正付	11,500	11,630
1899	1-8570-24-20	ホールピペット100ml JCSS校正付	12,400	12,600
1900	4-850-01	7100JIS-XS ホールピペット	620	750
1900	4-850-02	7100JIS-1 ホールピペット1mL	420	520
1900	4-850-03	7100JIS-2 ホールピペット2mL	420	520
1900	4-850-04	7100JIS-3 ホールピペット3mL	480	590
1900	4-850-05	7100JIS-4 ホールピペット4mL	480	590
1900	4-850-06	7100JIS-5 ホールピペット5mL	480	590
1900	4-850-07	7100JIS-6 ホールピペット6mL	600	730

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1900	4-850-08	7100JIS-7 ホールピペット7mL	600	730
1900	4-850-09	7100JIS-8 ホールピペット8mL	600	730
1900	4-850-10	7100JIS-9 ホールピペット9mL	620	740
1900	4-850-11	7100JIS-10 ホールピペット	580	700
1900	4-850-12	7100JIS-15 ホールピペット	710	860
1900	4-850-13	7100JIS-20 ホールピペット	740	880
1900	4-850-14	7100JIS-25 ホールピペット	830	1,000
1900	4-850-15	7100JIS-50 ホールピペット	1,440	1,620
1900	4-850-16	7100JIS-100 ホールピペット	2,160	2,600
1900	2-9470-01	ホールピペット7100-1	350	370
1900	2-9470-02	ホールピペット7100-2	350	370
1900	2-9470-03	ホールピペット7100-3	410	430
1900	2-9470-04	ホールピペット7100-4	410	430
1900	2-9470-05	ホールピペット7100-5	410	430
1900	2-9470-06	ホールピペット7100-10	490	520
1900	2-9470-07	ホールピペット7100-15	840	880
1900	2-9470-08	ホールピペット7100-20	860	900
1900	2-9470-09	ホールピペット7100-25	890	940
1900	2-9470-10	ホールピペット7100-50	1,050	1,100
1900	2-9470-11	ホールピペット7100-100	1,890	1,990
1901	1-3968-01	パスツールピペット 7095D-5X	8,000	8,400
1901	1-3968-02	パスツールピペット 7095D-9	9,000	9,450
1902	5-4032-01	パスツールピペット綿栓なし9250101	7,800	8,000
1902	5-4032-02	パスツールピペット綿栓なし9260101	9,300	9,500
1902	5-5351-03	パスツールピペット 13-678-8A	10,700	11,000
1902	5-5351-04	パスツールピペット 13-678-8B	12,500	12,900
1902	5-5352-01	パスツールピペット 22-230-482	11,000	11,300
1902	5-5352-02	パスツールピペット 22-230-490	15,200	15,660
1907	2-9450-32	試験管9800-10	25,920	27,360
1907	2-9450-33	試験管9800-12	41,040	42,480
1907	2-9450-34	試験管9800-13	33,120	34,560
1907	2-9450-35	試験管9800-15	34,560	36,000
1907	2-9450-36	試験管9800-16	37,440	39,320
1907	2-9450-39	試験管9800-18	54,720	57,600
1907	2-9450-40	試験管9800-20	77,760	81,800
1907	2-9450-42	試験管9800-25	51,840	54,440
1907	2-9450-43	試験管9800-25X	34,560	36,300
1907	2-9451-31	試験管9820-6	23,040	24,480
1907	2-9451-32	試験管9820-10	25,920	27,360
1907	2-9451-33	試験管9820-12	30,960	32,400
1907	2-9451-34	試験管9820-13	31,680	33,120
1907	2-9451-36	試験管9820-16	37,440	39,200
1907	2-9451-37	試験管9820-16X	37,440	39,200
1907	2-9451-38	試験管9820-16XX	37,440	39,200
1907	2-9451-39	試験管9820-18	37,440	39,200
1907	2-9451-40	試験管9820-20	83,520	87,560
1907	2-9451-42	試験管9820-25	51,840	54,440
1907	2-9451-43	試験管9820-25X	34,560	36,300
1908	6-767-01	目盛付試験管 目安入 15(50本)	5,900	6,100
1908	6-767-02	目盛付試験管 目安入 20(50本)	6,400	6,600
1908	6-767-03	目盛付試験管 目安入 30(50本)	7,100	7,300
1908	5-5350-01	ガラスチューブ14961-25	7,920	8,160
1908	5-5350-02	ガラスチューブ14961-26	8,940	9,200
1908	5-5350-03	ガラスチューブ14961-27	11,700	12,000
1908	5-5350-04	ガラスチューブ14961-29	16,600	17,100
1908	5-5350-05	ガラスチューブ14961-30	18,800	19,400
1908	5-5350-06	ガラスチューブ14961-31	19,800	20,400
1908	5-5350-07	ガラスチューブ14961-32	14,400	14,800
1908	5-5350-08	ガラスチューブ14961-33	22,200	22,900
1908	5-5350-09	ガラスチューブ14961-34	40,700	41,900
1909	2-1965-01	デイスボガラス試験管 99445-10	2,250	2,375
1909	2-1965-02	デイスボガラス試験管 99445-12	2,500	2,625
1909	2-1965-03	デイスボガラス試験管 99445-13	3,250	3,425
1909	2-1965-04	デイスボガラス試験管 99445-15	3,630	3,800
1909	2-1965-05	デイスボガラス試験管 99445-16	4,000	4,200
1909	2-1965-06	デイスボガラス試験管 99445-16X	4,750	5,000
1909	2-1965-07	デイスボガラス試験管99445-16XX	5,250	5,500
1909	2-1965-18	デイスボガラス試験管 99445-18	3,125	3,275
1909	2-1965-09	デイスボガラス試験管 99445-20	8,500	8,950
1910	6-297-12	ねじ口試験管NNT-13	22,800	23,600
1910	6-297-03	ねじ口試験管 NT-16 100入	13,600	14,000
1910	6-297-08	ねじ口試験管 NN-13 100入	12,000	12,400
1910	6-297-04	ねじ口試験管 NT-18 100入	14,000	14,400
1910	6-297-07	ねじ口試験管 NWT-18 100入	16,000	16,400
1910	6-297-05	ねじ口試験管 NS-10 100入	18,400	18,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1910	6-297-14	ねじ口試験管NS-10(褐色)	23,400	23,800
1910	6-297-09	ねじ口試験管 NR-10 100入	14,600	15,000
1910	6-297-13	ねじ口試験管NR-10(褐色)	19,400	19,800
1910	6-297-01	ねじ口試験管 N-16 50入	8,000	8,200
1910	6-297-02	ねじ口試験管 N-18 50入	10,300	10,500
1910	6-297-06	ねじ口試験管 NW-18 50入	11,300	11,500
1910	6-297-10	ねじ口試験管 NW-20 50入	12,800	13,000
1910	6-297-11	ねじ口試験管 NX-50 20入	11,040	11,160
1910	2-9624-01	ホールねじ口試験管NNS-4H	21,900	22,800
1910	2-9624-02	ホールねじ口試験管NNT-13H	23,600	24,400
1910	2-9624-03	ホールねじ口試験管NNS-6H	15,200	15,800
1910	2-9624-05	ホールねじ口試験管NT-16H	14,000	14,400
1910	2-9624-04	ホールねじ口試験管NN-13H	12,400	12,800
1910	2-9624-11	ホールねじ口試験管NT-18H	14,400	14,800
1910	2-9624-12	ホールねじ口試験管NWT-18H	16,400	16,800
1910	2-9624-06	ホールねじ口試験管NS-10H	18,800	19,200
1910	2-9624-07	ホールねじ口試験管NS-10H(褐色)	25,900	26,400
1910	2-9624-08	ホールねじ口試験管NR-10H	15,000	15,400
1910	2-9624-09	ホールねじ口試験管NR-10H(褐色)	21,400	21,800
1910	2-9624-10	ホールねじ口試験管N-16H	8,200	8,400
1910	2-9624-13	ホールねじ口試験管N-18H	10,500	10,700
1910	2-9624-14	ホールねじ口試験管NW-18H	11,500	11,700
1910	2-9624-15	ホールねじ口試験管NW-20H	13,000	13,200
1911	6-768-01	目盛付試験管 ねじ口 N-16(50本)	11,600	11,800
1911	6-768-02	目盛付試験管 ねじ口 N-18(50本)	13,900	14,100
1911	6-768-03	目盛付試験管 ねじ口NR-10 100本	21,800	22,200
1911	6-768-04	目盛付試験管 ねじ口NS-10 100本	25,600	26,000
1911	6-768-05	目盛付試験管 ねじ口 NX-50 20本	12,080	12,200
1911	1-3966-01	デイスボネジ付試験管 99447-13	40,000	42,000
1911	1-3966-02	デイスボネジ付試験管 99447-161	44,000	46,200
1911	1-3966-03	デイスボネジ付試験管 99447-16	49,000	51,500
1911	1-3966-04	デイスボネジ付試験管 99447-16X	56,000	58,800
1911	1-3966-05	デイスボネジ付試験管 99447-20	32,000	33,600
1911	1-3966-06	デイスボネジ付試験管 99447-20X	34,500	36,200
1911	1-3966-10	デイスボネジ付試験管 99449-13	38,000	39,900
1911	1-3966-11	デイスボネジ付試験管 99449-16	41,000	43,100
1911	1-3966-12	デイスボネジ付試験管 99449-16X	46,000	48,300
1911	1-3966-13	デイスボネジ付試験管99449-16XX	53,000	55,660
1911	1-3966-14	デイスボネジ付試験管 99449-20	29,500	30,980
1911	1-3966-15	デイスボネジ付試験管 99449-20X	33,500	35,000
1911	1-3966-07	デイスボネジ付試験管 99448-16X	39,000	41,000
1911	1-3966-08	デイスボネジ付試験管 99448-16	46,000	48,300
1911	1-3966-09	デイスボネジ付試験管 99448-19	35,000	36,800
1911	1-3967-01	スクリュウキャップ 99999-13	35,000	37,000
1911	1-3967-02	スクリュウキャップ 99999-15	37,000	39,000
1911	1-3967-04	スクリュウキャップ 9999-13	23,040	24,480
1911	1-3967-05	スクリュウキャップ 9998-15	25,920	27,360
1911	1-3967-06	スクリュウキャップ 9998-18	23,040	24,000
1913	1-6403-01	PPネジ口試験管φ12×120 100本	4,800	5,200
1913	1-6403-02	PPネジ口試験管 φ15×150 50本	2,600	2,800
1913	1-6403-03	PPネジ口試験管 φ18×180	3,400	3,600
1924	2-5476-09	遠沈管 347759 80個×6入	64,300	65,600
1925	2-8006-11	遠沈管 23-2265	23,600	24,300
1925	2-8006-12	遠沈管 23-2262	29,800	30,600
1925	2-8006-14	遠沈管 23-2274	31,100	32,000
1925	2-8006-15	遠沈管 23-2276	41,000	43,000
1925	2-5362-01	プラスチックチューブ 05-539-5	29,100	30,000
1925	2-5362-02	プラスチックチューブ 05-539-12	29,100	30,000
1925	2-5362-07	プラスチックチューブ 05-539-6	32,900	33,900
1925	2-5362-08	プラスチックチューブ 05-539-7	32,300	33,300
1925	2-5362-09	プラスチックチューブ 05-539-8	32,900	33,900
1933	2-4754-01	ノンワイヤラック 18514-0013	3,050	3,200
1933	2-4754-02	ノンワイヤラック 18514-0016	3,050	3,200
1933	2-4754-03	ノンワイヤラック 18514-0020	3,050	3,200
1933	2-4754-04	ノンワイヤラック 18514-0025	3,050	3,200
1933	2-4754-05	ノンワイヤラック 18514-0030	3,050	3,200
1933	2-4753-01	ノンワイヤラック 18748-0013	2,750	2,900
1933	2-4753-02	ノンワイヤラック 18748-0016	2,750	2,900
1933	2-4753-03	ノンワイヤラック 18748-0020	2,750	2,900
1933	2-4753-04	ノンワイヤラック 18748-0025	2,750	2,900
1933	2-4753-05	ノンワイヤラック 18748-0030	2,750	2,900
1939	2-9507-01	チューブ保持ラックHS24330A	5,600	5,800
1939	2-5721-01	遠沈管スタンド5ヶF18795-0001	8,900	9,200
1940	1-3240-03	遠沈管用折り畳みラック 紫	5,300	5,500
1940	1-3240-04	遠沈管用折り畳みラック 緑	5,300	5,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1940	1-4514-01	ワイヤー遠沈管立て(50ml用)8本用	7,900	8,000
1945	3-6464-01	粉末ロート 65	330	350
1945	2-7793-01	PP製粉末ロート No. 171	430	290
1945	2-7793-05	PP製粉末ロート No. 170	1,800	1,200
1953	3-8255-06	ディスボセルロース栓 9231215	7,000	6,300
1953	3-8255-08	ディスボセルロース栓 9231225	22,000	19,800
1953	3-8255-11	ディスボセルロース栓 9231237	9,500	8,600
1953	3-8255-12	ディスボセルロース栓 9231238	9,500	8,600
1953	3-8255-13	ディスボセルロース栓 9231240	14,000	12,600
1953	3-8255-14	ディスボセルロース栓 9231245	15,000	13,500
1960	6-363-01	2連球ゴム #6	1,300	1,500
1960	6-363-02	2連球ゴム #8	1,400	1,630
1963	6-392-07	ユニットスタンド A-S1000	67,200	70,600
1963	6-392-08	ユニットスタンド A-S1200	68,000	71,500
1963	6-392-09	ユニットスタンド A-S1500	77,600	81,500
1963	6-392-10	ユニットスタンド A-S2000	87,900	93,000
1963	6-392-01	ユニットスタンド A-W1000	98,900	104,000
1963	6-392-02	ユニットスタンド A-W1200	100,600	105,500
1963	6-392-03	ユニットスタンド A-W1500	119,700	126,000
1963	6-392-04	ユニットスタンド A-W2000	144,100	151,500
1963	5-5317-01	ユニットスタンド B-S1000S	101,700	107,000
1963	5-5317-02	ユニットスタンド B-S1200S	102,500	108,000
1963	5-5317-03	ユニットスタンド B-S1500S	114,700	121,000
1963	5-5317-04	ユニットスタンド B-S2000S	127,700	135,000
1963	5-5318-01	ユニットスタンド B-W1000S	140,800	148,000
1963	5-5318-02	ユニットスタンド B-W1200S	142,500	149,500
1963	5-5318-03	ユニットスタンド B-W1500S	166,900	175,500
1963	5-5318-04	ユニットスタンド B-W2000S	197,600	207,500
1963	1-7980-01	ユニットスタンド(C型) C-S1000	102,100	107,000
1963	1-7980-02	ユニットスタンド(C型) C-S1200	103,000	108,000
1963	1-7980-03	ユニットスタンド(C型) C-S1500	113,300	119,000
1963	1-7980-04	ユニットスタンド(C型) C-S2000	124,400	131,000
1963	1-7981-01	ユニットスタンド 台C W1000	134,600	142,000
1963	1-7981-02	ユニットスタンド 台C W1200	136,300	145,000
1963	1-7981-03	ユニットスタンド 台C W1500	157,000	165,000
1963	1-7981-04	ユニットスタンド 台C W2000	182,900	192,000
1963	1-7217-01	ユニットスタンド I型	36,200	38,000
1963	6-778-02	連結具 US-1	950	1,000
1963	6-778-04	連結具 US-13	700	740
1963	6-778-05	連結具止めネジ式 US-13	700	740
1963	1-7983-01	連結具 KS-13	800	850
1964	6-397-01	組立棒 C300(パイプキャップ付)	340	360
1964	6-397-02	組立棒C500 パイプキャップ付	510	550
1964	6-397-03	組立棒C800 パイプキャップ付	780	850
1964	6-397-04	組立棒C1000 パイプキャップ付	960	1,000
1964	6-397-05	組立棒C1200 パイプキャップ付	1,250	1,300
1964	6-397-06	組立棒C1500 パイプキャップ付	1,410	1,500
1964	6-397-07	組立棒C2000 パイプキャップ付	1,950	2,100
1964	6-397-08	組立棒C2500 パイプキャップ付	2,500	2,650
1964	6-397-09	組立棒C3000 パイプキャップ付	3,000	3,150
1964	6-397-11	組立棒エコノミーCS500 キャップ付	380	400
1964	6-397-12	組立棒エコノミーCS1000 キャップ付	680	700
1964	6-397-13	組立棒エコノミーCS1200 キャップ付	800	850
1964	6-397-14	組立棒エコノミーCS1500 キャップ付	950	1,000
1964	3-9543-01	組立棒(角)C300 パイプキャップ付	540	570
1964	3-9543-02	組立棒(角)C400 パイプキャップ付	720	760
1964	3-9543-03	組立棒(角)C500 パイプキャップ付	900	950
1964	3-9543-04	組立棒(角)C800 パイプキャップ付	1,400	1,470
1964	3-9543-05	組立棒(角)C1000 パイプキャップ付	1,750	1,850
1964	3-9543-06	組立棒(角)C1200 パイプキャップ付	2,100	2,200
1964	3-9543-07	組立棒(角)C1500 パイプキャップ付	2,450	2,570
1964	6-394-11	斜め補強棒 標準	5,000	5,250
1964	6-394-12	斜め補強棒 ロング	6,500	6,800
1964	6-393-04	連結台 B	64,000	67,200
1964	6-393-02	連結台 S	15,000	15,700
1964	6-393-03	連結台 W	17,000	17,800
1964	1-7216-01	連結台特大	20,000	21,000
1964	6-395-01	中間安定台 丸	700	740
1964	1-6670-01	中間安定台 SS	1,500	1,600
1964	1-6670-02	中間安定台 WW	2,000	2,100
1964	1-6670-03	締付金具SUS-C	6,300	6,600
1964	1-6670-11	締付金具別売サドル(SUS-C用)	500	550
1965	5-1103-01	ユニットスタンド Aセット	45,800	47,000
1965	5-1103-02	ユニットスタンド Bセット	33,000	34,000
1965	6-391-01	組立スタンド 90型	44,100	44,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1965	6-391-02	組立スタンド120型	50,200	51,000
1967	1-7210-02	H型スタンドI3 大	6,090	6,100
1967	1-7210-03	H型スタンドI3 中	3,465	3,500
1967	1-7210-04	H型スタンドI3 小	2,415	2,400
1967	1-7211-01	H型スタンドS3 特大	17,010	17,000
1967	1-7211-03	H型スタンドS3 中	5,460	5,450
1968	1-9789-02	ステンレスシャフトスタンド(三足) 中型	5,650	5,700
1968	5-5319-02	平台スタンド(支柱ステンレス) 中	5,650	5,700
1968	1-3294-01	ステンレス平型BF	11,000	11,500
1969	1-8434-01	ピュレット台300-120	3,900	3,800
1971	6-775-01	クランプ 両開・大 自在ムッフ付	3,800	4,000
1971	6-775-02	クランプ 両開・中 自在ムッフ付	3,700	3,850
1971	6-775-03	クランプ 両開・小 自在ムッフ付	3,600	3,750
1971	6-775-04	クランプ 片開・ミニ 自在ムッフ付	2,400	2,550
1971	6-774-01	クランプ 両開・大 固定ムッフ付	3,800	4,000
1971	6-774-02	クランプ 両開・中 固定ムッフ付	3,700	3,850
1971	6-774-03	クランプ 両開・小 固定ムッフ付	3,600	3,750
1971	6-774-04	クランプ 片開・ミニ 固定ムッフ付	2,400	2,550
1972	6-776-05	片開クランプ mini II	2,000	2,100
1972	6-776-04	片開クランプ 特小	2,500	2,650
1972	6-776-03	両開クランプ 小 3~50mm	2,700	2,850
1972	6-776-06	両開クランプ小ロング	2,850	3,000
1972	6-776-02	両開クランプ 中 5~80mm	2,800	2,950
1972	6-776-01	両開クランプ 大 10~100mm	2,900	3,100
1973	1-3292-01	D型クランプDS-1 小 固定ムッフ付き	3,000	3,200
1973	1-3292-02	D型クランプDS-2 大 固定ムッフ付き	3,200	3,400
1973	1-3293-01	D型クランプDR-1 小 自在ムッフ付き	3,000	3,200
1973	1-3293-02	D型クランプDR-2 大 自在ムッフ付き	3,200	3,400
1974	1-7213-01	FAクランプFAC-3 両開 大	4,500	4,700
1974	1-7213-02	FAクランプFAC-2 両開 小	4,000	4,200
1974	1-7213-03	FAクランプFAC-D2 D型 大	4,500	4,700
1974	1-7213-04	FAクランプFAC-D1 D型 小	4,300	4,500
1974	1-7213-05	クランプ FAC-mini	3,700	3,900
1974	1-7214-01	FAクランプ ムッフ付FAC-3H両開大	5,300	5,500
1974	1-7214-02	FAクランプ ムッフ付FAC-2H両開小	4,800	5,000
1974	1-7214-03	FAクランプ ムッフ付FAC-D2H 大	5,300	5,500
1974	1-7214-04	FAクランプ ムッフ付FAC-D1H 小	5,100	5,300
1974	1-7215-01	FAクランプ FAC-3S 両開大	5,300	5,500
1974	1-7215-02	FAクランプ FAC-2S 両開小	4,800	5,000
1974	1-7215-03	FAクランプ FAC-D2S 大	5,300	5,500
1974	1-7215-04	FAクランプ FAC-D1S 小	5,100	5,300
1974	1-7215-07	FAクランプ FAC-2L	6,000	6,300
1975	1-7985-01	D型クランプ D-2 大	2,500	2,650
1975	1-7985-02	D型クランプ D-1 小	2,200	2,350
1975	1-7985-11	D型クランプスベアキャップ(D-2用)	700	750
1975	1-7985-12	D型クランプスベアキャップ(D-1用)	700	750
1975	6-400-01	ライトクランプ SC-1	1,620	1,650
1975	6-400-02	ライトクランプ SC-2	1,620	1,650
1975	6-400-03	ライトクランプ SC-3	1,620	1,650
1976	5-5621-01	水槽用クランプ 1型	11,000	11,550
1976	5-5621-02	水槽用クランプ 2型	11,000	11,550
1977	6-413-11	チェーンクランプ 02-214-149	11,500	11,800
1978	6-420-08	カッタリングR-18	1,500	1,250
1978	6-396-11	グローバルムッフAタイプ	300	320
1978	6-396-12	グローバルムッフBタイプ	300	320
1979	6-777-01	ムッフ S ツメなし固定式	400	450
1979	6-777-02	ムッフ G ツメなし固定式	500	530
1979	6-777-03	ムッフ N ツメ付固定式	800	840
1979	6-777-04	ムッフ R ツメ付360°回転式	2,200	2,300
1979	6-777-05	ムッフ NR ツメなし360°回転式	2,700	2,800
1980	6-771-01	固定式ムッフ NS-1	2,500	2,700
1980	6-772-01	自在ムッフ NSR-1	2,500	2,700
1980	6-773-01	回転式ムッフ USR(ツメ付)	3,000	3,200
1980	1-7207-01	ステンレス製 ムッフS型	2,000	2,100
1980	1-7936-01	標準ムッフ 05-754Q	2,740	2,800
1980	5-5622-01	特大ムッフ	2,500	2,600
1981	1-7208-01	クロスムッフSUS φ13	1,200	1,250
1981	1-7208-02	クロスムッフSUS φ16	1,300	1,350
1981	6-398-04	締付金具ALC	1,800	1,900
1981	6-398-05	締付金具ALJ	2,000	2,200
1981	6-398-01	締付金具 A-100	6,500	6,850
1981	6-398-02	締付金具 B-85	8,000	8,400
1993	9-890-01	ラボランスプーン 150mm 11本入	1,100	1,200
1993	9-890-02	ラボランスプーン 165mm 11本入	1,200	1,300
1993	9-890-03	ラボランスプーン 180mm 11本入	1,800	1,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1993	9-890-04	ラボランスプーン 210mm 11本入	2,700	2,900
1993	6-522-01	ステンスプーン 3本組	410	440
1993	6-522-02	ステンスプーン 150mm	110	120
1993	6-522-03	ステンスプーン 165mm	120	130
1993	6-522-04	ステンスプーン 180mm	180	190
1993	6-522-05	ステンスプーン 210mm	270	290
1993	6-522-06	ステンスプーン 240mm	340	360
1993	6-522-07	ステンスプーン 300mm	530	560
1993	6-522-08	ステンスプーン 360mm	1,650	1,750
1993	6-522-09	ステンスプーン 450mm	3,190	3,350
1993	6-522-10	ステンスプーン 500mm	9,900	10,500
1993	6-522-11	ステンスプーン 600mm	13,200	13,900
1993	6-523-02	ステンスプーン ヘラ付 150mm	170	180
1993	6-523-03	ステンスプーン ヘラ付 165mm	190	200
1993	6-523-04	ステンスプーン ヘラ付 180mm	190	200
1993	6-523-05	ステンスプーン ヘラ付 210mm	430	460
1993	6-523-06	ステンスプーン ヘラ付 240mm	510	540
1993	6-523-07	ステンスプーン ヘラ付 300mm	780	820
1993	6-523-08	ステンスプーン ヘラ付 360mm	2,200	2,300
1993	6-523-09	ステンスプーン ヘラ付 450mm	4,180	4,400
1993	6-523-10	ステンスプーン ヘラ付 500mm	11,000	11,600
1993	6-523-11	ステンスプーン ヘラ付 600mm	14,500	15,300
1993	2-8221-01	細口用スプーン 205mm	140	150
1993	2-8221-02	細口用スプーン 230mm	220	230
1993	1-6991-01	スプーン H368060015	5,300	5,500
1993	1-6991-02	スプーン H368070021	6,000	6,200
1993	1-6991-03	スプーン H368080030	10,600	11,000
1993	1-6991-04	スプーン H368090040	13,100	13,600
1995	9-891-01	ラボランスパーテル180mm 平 11本	1,800	1,900
1995	9-891-02	ラボランスパーテル150mm丸細 11本	1,300	1,400
1995	9-891-03	ラボランスパーテル180mm丸細 11本	1,800	1,900
1995	9-891-04	ラボランスパーテル210mm丸細 11本	2,200	2,300
1995	9-891-05	ラボランスパーテル240mm丸細 11本	5,500	5,800
1995	9-891-06	ラボランスパーテル180mm丸太 11本	3,200	3,400
1995	6-524-01	ミクロスパーテル 180平 ステンレス	180	190
1995	6-524-06	ミクロスパーテル 150丸細 ステンレス	130	140
1995	6-524-02	ミクロスパーテル 180丸細 ステンレス	180	190
1995	6-524-03	ミクロスパーテル 210丸細 ステンレス	220	230
1995	6-524-04	ミクロスパーテル 240丸細 ステンレス	550	580
1995	6-524-07	ミクロスパーテル 300丸細 ステンレス	710	750
1995	6-524-05	ミクロスパーテル 180丸太 ステンレス	320	340
1997	2-4792-01	スパチュラ 14-373	1,520	1,570
1997	2-4792-02	スパチュラ 14-373-25A	3,860	3,980
1997	2-4792-03	スパチュラ 14-373-25B	5,100	5,250
1998	2-4791-01	マイクロスパチュラ 21-401-10	880	910
1998	2-4790-01	マイクロスパチュラ 21-401-25A	1,420	1,460
1998	2-4790-02	マイクロスパチュラ 21-401-25B	1,320	1,360
2001	3-6200-01	ヘラ100ヶ F36931-0000	8,600	9,000
2003	6-539-07	安全硝子管切り器	3,800	3,910
2003	6-539-11	安全硝子管切り器11-345(替刀)	5,180	5,340
2005	3-6199-01	スコップ6ヶ F36756-0000	5,400	5,700
2005	6-513-01	万能スクープ 2882 0. 2L PC	1,600	2,000
2005	6-513-02	万能スクープ 2884 0. 9L PC	2,700	3,000
2005	6-513-03	万能スクープ2886 1. 9L PC	2,900	3,200
2005	6-513-04	万能スクープ2885 1. 9L PE	2,400	2,700
2007	5-5356-01	ポリエチレンひしゃく 14-242-20	1,680	1,730
2007	5-5356-02	ポリエチレンひしゃく 14-242-25	1,900	1,960
2007	5-5356-03	ポリエチレンひしゃく 14-242-30	2,100	2,160
2007	5-5356-05	ポリエチレンひしゃく 14-242-40	2,640	2,720
2007	5-5356-06	ポリエチレンひしゃく 14-242-45	5,780	5,950
2010	6-451-02	ピーカー用トンク 02-620	7,260	7,500
2010	6-451-01	ジャンボトンク 15-207	8,780	9,040
2019	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	520	570
2019	6-487-02	アルコールランプクリアタイプ	520	570
2023	2-4741-02	フラスコホルダー3個38951-2002	4,200	4,300
2023	2-4741-03	フラスコホルダー3個38951-2004	4,200	4,300
2023	2-4741-04	フラスコホルダー3個38951-2006	4,700	4,900
2023	2-4741-05	フラスコホルダー3個38951-2010	5,300	5,500
2023	2-4741-06	フラスコホルダー3個38951-2012	6,000	6,300
2032	1-9861-01	ニッケル製るつぼ13-812-126本体	5,040	5,200
2032	1-9861-02	ニッケル製るつぼ13-812-127本体	5,800	5,970
2032	1-9861-03	ニッケル製るつぼ13-812-128本体	7,880	8,120
2032	1-9861-04	ニッケル製るつぼ13-812-129本体	9,520	9,810
2032	1-9861-05	ニッケル製るつぼ13-812-130本体	11,700	12,050
2032	1-9862-01	ニッケル製るつぼ13-812-132フタ	2,520	2,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2032	1-9862-02	ニッケル製るつぼ13-812-133フタ	2,940	3,030
2032	1-9862-03	ニッケル製るつぼ13-812-134フタ	3,360	3,460
2032	1-9862-04	ニッケル製るつぼ13-812-135フタ	3,900	4,020
2032	1-9862-05	ニッケル製るつぼ13-812-136フタ	5,160	5,310
2032	3-9479-01	ジルコニウムるつぼ 25	16,200	20,700
2032	3-9479-02	ジルコニウムるつぼ 35	17,200	21,900
2032	3-9479-03	ジルコニウムるつぼ 45	18,200	23,200
2032	3-9479-04	ジルコニウムるつぼ 55	19,300	24,700
2032	3-9479-05	ジルコニウムるつぼ 100	26,600	33,900
2032	3-9479-06	ジルコニウムるつぼ 250	34,400	43,900
2032	3-9479-07	ジルコニウムるつぼ 500	54,500	69,000
2032	3-9479-11	ジルコニウムるつぼ 25用蓋	4,800	5,800
2032	3-9479-12	ジルコニウムるつぼ 35用蓋	4,800	5,800
2032	3-9479-13	ジルコニウムるつぼ 45用蓋	4,800	5,800
2032	3-9479-14	ジルコニウムるつぼ 55用蓋	4,800	5,800
2032	3-9479-15	ジルコニウムるつぼ 100用蓋	6,400	7,700
2032	3-9479-16	ジルコニウムるつぼ 250用蓋	8,400	10,000
2032	3-9479-17	ジルコニウムるつぼ 500用蓋	12,100	14,600
2035	2-962-01	燃焼ポートNo. 2	8,800	9,300
2035	2-962-03	燃焼ポートNo. 5	4,600	5,000
2035	2-962-02	燃焼ポートNo. 6A	4,500	4,900
2043	1-9333-01	導電PTFEチューブ S1827-40	25,000	26,000
2043	1-9333-02	導電PTFEチューブ S1827-50	37,000	42,000
2043	1-9333-04	導電PTFEチューブ S1827-64	59,000	68,000
2057	6-586-01	シリコンチューブ 0. 5×1	100	110
2057	6-586-02	シリコンチューブ 1×2	100	110
2057	6-586-03	シリコンチューブ 1×3	110	120
2057	6-586-04	シリコンチューブ 1. 5×2. 5	150	170
2057	6-586-05	シリコンチューブ 2×3	110	120
2057	6-586-06	シリコンチューブ 2×3. 5	120	130
2057	6-586-07	シリコンチューブ 2×4	130	140
2057	6-586-08	シリコンチューブ 2×8	770	810
2057	6-586-10	シリコンチューブ 3×6	280	300
2057	6-586-11	シリコンチューブ 3×9	910	960
2057	6-586-12	シリコンチューブ 4×6	170	180
2057	6-586-13	シリコンチューブ 4×7	300	320
2057	6-586-14	シリコンチューブ 4×8	480	510
2057	6-586-15	シリコンチューブ 4×9	800	840
2057	6-586-16	シリコンチューブ 5×7	220	240
2057	6-586-17	シリコンチューブ 5×8	380	410
2057	6-586-18	シリコンチューブ 5×9	450	480
2057	6-586-19	シリコンチューブ 5×11	1,000	1,050
2057	6-586-20	シリコンチューブ 6×8	230	250
2057	6-586-21	シリコンチューブ 6×9	550	580
2057	6-586-22	シリコンチューブ 6×10	600	630
2057	6-586-23	シリコンチューブ 6×12	950	1,000
2057	6-586-24	シリコンチューブ 6×15	1,950	2,050
2057	6-586-25	シリコンチューブ 7×9	260	280
2057	6-586-26	シリコンチューブ 7×10	430	460
2057	6-586-27	シリコンチューブ 7×11	650	690
2057	6-586-28	シリコンチューブ 7×12	1,100	1,160
2057	6-586-29	シリコンチューブ 8×10	450	480
2057	6-586-30	シリコンチューブ 8×11	520	550
2057	6-586-31	シリコンチューブ 8×12	900	950
2057	6-586-32	シリコンチューブ 9×12	500	530
2057	6-586-33	シリコンチューブ 9×13	880	930
2057	6-586-34	シリコンチューブ 9×15	2,000	2,100
2057	6-586-35	シリコンチューブ 10×13	550	580
2057	6-586-36	シリコンチューブ 10×14	850	900
2057	6-586-37	シリコンチューブ 12×16	950	1,000
2057	6-586-38	シリコンチューブ 12×18	1,950	2,050
2057	6-586-39	シリコンチューブ 12×20	2,800	2,950
2057	6-586-40	シリコンチューブ 15×20	1,500	1,580
2057	6-586-41	シリコンチューブ 19×25	2,800	2,950
2057	6-586-42	シリコンチューブ 20×28	3,300	3,480
2057	6-586-43	シリコンチューブ 25×33	4,500	4,730
2070	2-9977-05	ミニチェックバルブMFTD-6V	7,500	7,900
2070	2-9975-02	ミニチュアCTFE2方コックB-3-2	7,100	7,450
2070	2-9974-06	耐薬CTFEルアーコックB-RL-3L	13,400	14,000
2079	6-668-01	チューブチェックバルブ	1,250	800
2087	5-5052-01	ストップコックF30890-0000二方	6,100	6,400
2087	5-5052-02	ストップコックF30891-0000二方	5,600	5,900
2087	5-5052-03	ストップコックF30894-0000三方	7,000	7,400
2115	3-1989-01	チタン箔TI-□100×0. 002	16,800	19,800
2115	3-1989-02	チタン箔TI-□100×0. 003	12,200	14,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2115	3-1989-03	チタン箔Ti-□100×0.005	9,800	11,600
2115	3-1989-04	チタン箔Ti-□100×0.01	6,400	7,560
2115	3-1989-06	チタン箔Ti-□100×0.03	5,800	8,700
2115	3-1989-07	チタン箔Ti-□100×0.04	5,200	6,200
2115	3-1989-08	チタン箔Ti-□100×0.05	4,200	6,300
2115	3-1989-09	チタン箔Ti-□100×0.06	4,200	5,000
2115	3-1989-10	チタン箔Ti-□100×0.07	4,200	6,300
2115	3-1989-11	チタン箔Ti-□100×0.08	4,200	6,300
2115	3-1989-12	チタン箔Ti-□100×0.09	4,200	5,000
2115	3-1989-13	チタン箔Ti-□100×0.1	3,000	4,500
2115	3-1989-14	チタン箔Ti-□100×0.3	3,000	4,500
2115	3-1989-15	チタン箔Ti-□100×0.5	3,600	5,400
2115	3-1990-02	チタン箔Ti-100×300×0.003	35,400	53,100
2115	3-1990-03	チタン箔Ti-100×300×0.005	28,400	42,600
2115	3-1990-04	チタン箔Ti-100×300×0.01	18,200	27,300
2115	3-1990-05	チタン箔Ti-100×300×0.02	16,000	24,000
2115	3-1990-06	チタン箔Ti-100×300×0.03	14,600	21,900
2115	3-1990-07	チタン箔Ti-100×300×0.04	11,200	16,800
2115	3-1990-08	チタン箔Ti-100×300×0.05	11,200	13,200
2115	3-1990-09	チタン箔Ti-100×300×0.06	11,200	13,200
2115	3-1990-10	チタン箔Ti-100×300×0.07	11,200	13,200
2115	3-1990-11	チタン箔Ti-100×300×0.08	11,200	13,200
2115	3-1990-13	チタン箔Ti-100×300×0.1	7,800	11,700
2115	3-1990-14	チタン箔Ti-100×300×0.3	7,800	11,700
2115	3-1990-15	チタン箔Ti-100×300×0.5	9,800	11,600
2115	3-2155-02	ニッケル箔Ni-□100×0.005	10,000	11,800
2115	3-2155-03	ニッケル箔Ni-□100×0.01	6,600	9,900
2115	3-2155-04	ニッケル箔Ni-□100×0.03	5,400	6,400
2115	3-2155-05	ニッケル箔Ni-□100×0.05	4,400	5,200
2115	3-2155-06	ニッケル箔Ni-□100×0.1	3,200	3,800
2115	3-2155-08	ニッケル箔Ni-□100×0.3	3,200	3,800
2115	3-2155-09	ニッケル箔Ni-□100×0.5	3,800	4,500
2115	3-2155-10	ニッケル箔Ni-□100×1.0	5,000	5,900
2115	3-2157-01	ステンレス箔SUS-□100×0.003	12,200	14,400
2115	3-2157-02	ステンレス箔SUS-□100×0.005	9,800	11,600
2115	3-2157-03	ステンレス箔SUS-□100×0.01	2,300	2,800
2115	3-2157-04	ステンレス箔SUS-□100×0.03	2,300	2,800
2115	3-2157-05	ステンレス箔SUS-□100×0.05	2,300	2,800
2115	3-2157-06	ステンレス箔SUS-□100×0.1	2,300	2,800
2115	3-2157-08	ステンレス箔SUS-□100×0.3	2,300	2,800
2115	3-2157-09	ステンレス箔SUS-□100×0.5	2,300	2,800
2115	3-1991-02	モリブデン箔MO-□100×0.005	117,000	138,000
2115	3-1991-03	モリブデン箔MO-□100×0.01	15,000	22,500
2115	3-1991-04	モリブデン箔MO-□100×0.03	10,400	12,300
2115	3-1991-05	モリブデン箔MO-□100×0.05	8,200	12,300
2115	3-1991-06	モリブデン箔MO-□100×0.1	7,000	10,500
2115	3-1991-08	モリブデン箔MO-□100×0.3	9,260	10,900
2115	3-1991-09	モリブデン箔MO-□100×0.5	11,600	13,700
2115	3-1993-02	銅箔BeCu-□100×0.005	10,000	15,000
2115	3-1993-03	銅箔BeCu-□100×0.01	6,600	9,900
2115	3-1993-04	銅箔BeCu-□100×0.03	4,200	5,000
2115	3-1993-05	銅箔BeCu-□100×0.05	3,200	3,800
2115	3-1993-06	ベリリウム銅箔BeCu-□100×0.1	3,200	4,800
2115	3-1993-08	ベリリウム銅箔BeCu-□100×0.3	3,200	4,800
2115	3-1993-09	ベリリウム銅箔BeCu-□100×0.5	3,600	5,400
2115	3-1997-02	銅箔Cu-□100×0.005	12,400	14,600
2115	3-1997-03	銅箔Cu-□100×0.01	6,600	7,800
2115	3-1997-04	銅箔Cu-□100×0.03	4,400	5,200
2115	3-1997-05	銅箔Cu-□100×0.05	3,200	3,800
2115	3-1997-06	銅箔Cu-□100×0.1	3,200	3,800
2115	3-1997-08	銅箔Cu-□100×0.3	3,200	3,800
2115	3-1997-09	銅箔Cu-□100×0.5	3,600	4,300
2115	3-2153-03	アルミニウム箔Al-□100×0.01	7,600	9,000
2115	3-2153-04	アルミニウム箔Al-□100×0.03	6,400	7,600
2115	3-2153-05	アルミニウム箔Al-□100×0.05	5,200	6,200
2115	3-2153-06	アルミニウム箔Al-□100×0.1	4,200	5,000
2115	3-2153-08	アルミニウム箔Al-□100×0.3	3,000	3,600
2115	3-2153-09	アルミニウム箔Al-□100×0.5	3,000	3,600
2123	3-8448-01	チューブカッタ R70010A	5,650	4,940
2123	3-8448-02	チューブカッタ R70011A	7,100	6,200
2123	3-8449-01	ミニカッタ R70401	2,200	1,940
2123	3-8449-02	ミニカッタ R70402	2,400	2,100
2131	3-9943-10	石英板 φ50×2	2,400	2,600
2172	3-3067-01	ポリエチレンメッシュPE92-#200	2,500	3,000
2172	3-3067-02	ポリエチレンメッシュPE92-#180	2,430	2,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2172	3-3067-03	ポリエチレンメッシュPE92-#150	2,200	2,700
2172	3-3067-04	ポリエチレンメッシュPE92-#120	1,400	1,800
2172	3-3067-05	ポリエチレンメッシュPE92-#100	1,160	1,500
2172	3-3067-06	ポリエチレンメッシュPE92-#80	1,080	1,400
2172	3-3067-07	ポリエチレンメッシュPE92-#70	1,020	1,300
2172	3-3067-08	ポリエチレンメッシュPE92-#60	940	1,200
2172	3-3067-09	ポリエチレンメッシュPE92-#50	1,000	1,300
2172	3-3067-10	ポリエチレンメッシュPE92-#40	900	1,100
2172	3-3067-11	ポリエチレンメッシュPE92-#30	870	1,100
2172	3-3067-12	ポリエチレンメッシュPE92-#24	1,020	1,400
2172	3-3067-13	ポリエチレンメッシュPE92-#18	860	1,100
2172	3-3067-14	ポリエチレンメッシュPE92-#14	1,450	2,000
2172	3-3067-15	ポリエチレンメッシュPE92-#8	1,280	2,000
2172	3-3068-01	ポリエチレンメッシュPE122-#200	3,060	3,700
2172	3-3068-02	ポリエチレンメッシュPE122-#180	2,680	3,300
2172	3-3068-03	ポリエチレンメッシュPE122-#150	2,640	3,300
2172	3-3068-04	ポリエチレンメッシュPE122-#120	1,820	2,300
2172	3-3068-05	ポリエチレンメッシュPE122-#100	1,440	1,800
2172	3-3068-06	ポリエチレンメッシュPE122-#80	1,350	1,700
2172	3-3068-07	ポリエチレンメッシュPE122-#70	1,260	1,600
2172	3-3068-08	ポリエチレンメッシュPE122-#60	1,160	1,500
2172	3-3068-09	ポリエチレンメッシュPE122-#50	1,180	1,500
2172	3-3068-10	ポリエチレンメッシュPE122-#40	1,070	1,300
2172	3-3068-11	ポリエチレンメッシュPE122-#30	1,030	1,300
2172	3-3068-12	ポリエチレンメッシュPE122-#24	1,220	1,700
2172	3-3068-13	ポリエチレンメッシュPE122-#18	1,030	1,300
2172	3-3068-14	ポリエチレンメッシュPE122-#14	1,740	2,400
2174	2-9566-01	メッシュナイロン3300μ	11,600	12,900
2174	2-9566-02	メッシュナイロン1000μ	7,300	8,100
2174	2-9566-03	メッシュナイロン500μ	7,300	8,100
2174	2-9566-04	メッシュナイロン250μ	7,300	8,100
2174	2-9566-05	メッシュナイロン100μ	9,700	10,800
2174	2-9566-06	メッシュナイロン1μ	41,800	46,000
2174	2-9567-01	メッシュPET5000μ	18,500	20,400
2174	2-9567-02	メッシュPET1000μ	7,900	8,800
2174	2-9567-03	メッシュPET500μ	7,900	8,800
2174	2-9567-04	メッシュPET250μ	7,900	8,800
2174	2-9567-05	メッシュPET100μ	10,600	11,800
2174	2-9567-06	メッシュPET1μ	46,000	50,700
2174	2-9571-01	メッシュカーボン510μ	15,600	17,300
2174	2-9571-02	メッシュカーボン245μ	15,600	17,300
2174	2-9571-03	メッシュカーボン105μ	19,800	21,900
2174	2-9571-04	メッシュカーボン50μ	21,600	29,400
2175	3-3069-01	ナイロンメッシュPA-5μ	36,600	40,300
2175	3-3069-02	ナイロンメッシュPA-11μ	34,700	38,300
2175	3-3069-03	ナイロンメッシュPA-15μ	32,700	36,000
2175	3-3069-04	ナイロンメッシュPA-20μ	30,800	34,000
2175	3-3069-05	ナイロンメッシュPA-25μ	28,900	31,800
2198	2-8816-01	ジャバラグリースF0792	450	540
2198	2-8816-02	ジャバラグリース079	1,300	1,370
2198	2-8816-04	ジャバラグリース718	600	800
2198	2-8818-01	グリースガンGF201	800	900
2204	8-169-15	ケミカルスプレー クリーンコートVL	2,800	5,650
2213	6-691-01	カラーテープ K-150 10色セット	8,900	9,500
2213	6-691-02	カラーテープ K-250 10色セット	11,100	12,000
2213	6-692-01	補充用テープ K-15 白	760	820
2213	6-692-02	補充用テープ K-15 黄	760	820
2213	6-692-03	補充用テープ K-15 茶	760	820
2213	6-692-04	補充用テープ K-15 ダイダイ	760	820
2213	6-692-05	補充用テープ K-15 草	760	820
2213	6-692-06	補充用テープ K-15 ミドリ	760	820
2213	6-692-07	補充用テープ K-15 アオ	760	820
2213	6-692-08	補充用テープ K-15 ピンク	760	820
2213	6-692-09	補充用テープ K-15 紫	760	820
2213	6-692-10	補充用テープ K-15 赤	760	820
2213	6-692-11	補充用テープ K-15 10色セット	7,600	8,200
2213	6-693-01	補充用テープ K-25 白	1,100	1,200
2213	6-693-02	補充用テープ K-25 黄	1,100	1,200
2213	6-693-03	補充用テープ K-25 茶	1,100	1,200
2213	6-693-04	補充用テープ K-25 ダイダイ	1,100	1,200
2213	6-693-05	補充用テープ K-25 草	1,100	1,200
2213	6-693-06	補充用テープ K-25 緑	1,100	1,200
2213	6-693-07	補充用テープ K-25 青	1,100	1,200
2213	6-693-08	補充用テープ K-25 ピンク	1,100	1,200
2213	6-693-09	補充用テープ K-25 紫	1,100	1,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2213	6-693-10	補充用テープ K-25 赤	1,100	1,200
2213	6-693-11	補充用テープ K-25 10色セット	11,000	12,000
2213	6-698-01	カラーラベル CL-1 白 1000枚入	7,400	8,000
2213	6-698-02	カラーラベル CL-1 黄 1000枚入	7,400	8,000
2213	6-698-03	カラーラベル CL-1 茶 1000枚入	7,400	8,000
2213	6-698-04	カラーラベル CL-1 ダイダイ 千枚入	7,400	8,000
2213	6-698-05	カラーラベル CL-1 緑 1000枚入	7,400	8,000
2213	6-698-06	カラーラベル CL-1 草 1000枚入	7,400	8,000
2213	6-698-07	カラーラベル CL-1 青 1000枚入	7,400	8,000
2213	6-698-08	カラーラベル CL-1 ピンク 千枚	7,400	8,000
2213	6-698-09	カラーラベル CL-1 紫 1000枚	7,400	8,000
2213	6-698-10	カラーラベル CL-1 赤 1000枚	7,400	8,000
2214	6-699-01	ナンバー連続ラベル NR-1 白	8,000	8,700
2214	6-699-02	ナンバー連続ラベル NR-2 黄	8,000	8,700
2214	6-699-03	ナンバー連続ラベル NR-3 緑	8,000	8,700
2214	6-699-04	ナンバー連続ラベル NR-5 赤	8,000	8,700
2214	6-699-05	ナンバー連続ラベル NR-7 青	8,000	8,700
2218	3-5193-01	凍結保存用丸ラベル 15-920-C	29,000	29,900
2218	6-710-01	ワッペンラベル WL-8 10入	1,950	2,100
2218	6-710-02	ワッペンラベル WL-12 10入	1,950	2,100
2218	6-710-03	ワッペンラベル WL-16 10入	1,950	2,100
2218	6-710-04	ワッペンラベル WL-20 10入	1,950	2,100
2219	5-5045-01	ラボ保護テープ1巻 透明25mm	2,700	2,900
2219	5-5045-02	ラボ保護テープ1巻 透明38mm	4,200	4,400
2219	5-5047-01	ライトオンテープ1巻 NO.1/2 白	2,000	2,100
2219	5-5047-02	ライトオンテープ1巻 NO.3/4 白	2,700	2,800
2219	2-8260-01	ライトオンテープF13485050黄1巻	2,000	2,100
2219	2-8260-02	ライトオンテープF13485075黄1巻	2,700	2,800
2219	2-8260-03	ライトオンテープF13485100黄1巻	3,300	3,500
2219	2-8260-05	ライトオンテープF13486075緑1巻	3,050	3,200
2219	2-8260-06	ライトオンテープF13486100緑1巻	3,750	3,900
2225	1-1662-01	ガラステープ P-440 13×33	7,590	8,000
2225	1-1662-02	ガラステープ P-440 19×33	11,300	11,900
2225	1-1662-03	ガラステープ P-440 25×33	14,900	15,700
2227	1-7057-03	フッ素シールテープ(PTFE)15m2入	400	480
2230	2-8265-01	デイスンサー HS234525B	9,100	9,400
2230	2-8265-11	デイスンサー用替刃 HS234525R	1,350	1,400
2231	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	15,000	15,400
2238	1-6529-11	耐熱マスキングテープCP905 12mm	1,000	1,100
2238	1-6529-12	耐熱マスキングテープCP905 18mm	1,500	1,600
2238	1-6529-13	耐熱マスキングテープCP905 24mm	2,000	2,100
2243	8-234-01	プロテクションテープ821 76.2mm	3,510	4,800
2243	8-234-02	プロテクションテープ821 101.6	3,750	5,100
2255	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	100	110
2255	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,700	2,880
2255	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,000	12,900
2276	4-536-09	チャック付袋 CB200280	490	590
2276	4-536-10	チャック付袋 CB240340	720	800
2279	6-8762-01	ナスコ・ワールパックBOO 679WA	9,700	11,000
2279	6-8762-02	ナスコ・ワールパックBOO 736WA	13,500	15,000
2279	6-8762-03	ナスコワイマルパックバク 1255WA	21,000	23,800
2279	1-1749-01	ナスコ・ワールパック B01062WA	10,500	11,900
2279	1-1749-02	ナスコ・ワールパック B01065WA	15,000	17,000
2279	1-1749-03	ナスコ・ワールパック B01297WA	20,000	22,700
2279	2-6371-01	サンプリングバッグ B01339WA	12,000	13,600
2279	2-6371-02	サンプリングバッグ B01341WA	17,000	19,000
2281	5-5355-01	滅菌サンプルバッグ 14-955-175	12,600	13,000
2281	5-5355-02	滅菌サンプルバッグ 14-955-176	13,100	13,500
2281	5-5355-03	滅菌サンプルバッグ 14-955-177	16,500	17,000
2281	5-5355-04	滅菌サンプルバッグ 14-955-178	20,600	21,200
2281	5-5355-06	滅菌サンプルバッグ 14-955-180	21,000	21,600
2281	5-5355-07	滅菌サンプルバッグ 14-955-181	28,400	29,300
2281	5-5355-08	滅菌サンプルバッグ 14-955-182	13,600	14,000
2281	5-5355-09	滅菌サンプルバッグ 14-955-183	14,300	14,700
2281	5-5355-10	滅菌サンプルバッグ 14-955-184	17,700	18,200
2281	5-5355-11	滅菌サンプルバッグ 14-955-185	21,800	22,500
2281	3-5409-01	サンプリングバッグ EPL-3070	27,500	25,000
2281	3-5409-02	サンプリングバッグ EPL-4590	33,000	30,000
2281	3-5409-03	サンプリングバッグ EPL-5590	36,900	36,000
2281	3-5409-04	サンプリングバッグ EPL-4512	34,500	31,000
2281	3-5409-05	サンプリングバッグ EPL-5515	44,500	40,000
2281	3-5409-06	サンプリングバッグ EPL-7012	48,500	44,000
2281	3-5410-01	サンプリングバッグ EPR-3070	30,300	27,000
2281	3-5410-02	サンプリングバッグ EPR-4590	35,500	32,000
2281	3-5410-03	サンプリングバッグ EPR-5590	42,900	39,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2281	3-5410-04	サンプリングバッグ EPR-4512	41,800	38,000
2281	3-5410-05	サンプリングバッグ EPR-5515	52,000	47,000
2281	3-5410-06	サンプリングバッグ EPR-7012	53,000	48,000
2289	3-6025-01	4連タイマー HS120365	3,800	4,000
2291	3-6198-01	アラームタイマー B61700-3600	7,100	7,400
2295	8-5915-01-20	ストップウォッチPC396 校正証明書付	7,200	7,150
2295	3-330-01	耐衝撃ストップウォッチ 1042AS	4,300	4,500
2296	3-6930-01	ストップウォッチ121.0117-00	21,400	25,000
2296	3-6930-03	ストップウォッチ121.0217-00	21,400	25,000
2296	3-6930-01-20	ストップウォッチ121.011700校正	27,400	31,000
2296	3-6930-03-20	ストップウォッチ121.021700校正	27,400	31,000
2297	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	29,000	33,000
2297	3-6919-01	クリップボード 901.0678-10	14,900	12,000
2299	4-920-01	CR-1632 コイン形リチウム電池	270	290
2299	4-920-02	CR-2450 コイン形リチウム電池	270	290
2301	3-3336-01	OAタップT-WRMK3230LG/RS	4,400	4,900
2301	3-3336-02	OAタップT-WRMK3250LG/RS	5,100	5,700
2301	3-3336-03	OAタップT-WRMK3430LG/RS	4,700	5,200
2301	3-3336-04	OAタップT-WRMK3450LG/RS	5,300	5,900
2301	3-3336-05	OAタップT-WRMK3630LG/RS	6,700	7,400
2301	3-3336-06	OAタップT-WRMK3650LG/RS	7,400	8,200
2305	1-2351-01	工具セット S-51	54,700	58,600
2308	2-9992-01	ミニチュアニッパーN-31	2,380	2,640
2308	2-9992-02	ミニチュアニッパーN-32	2,380	2,680
2308	2-9992-03	ミニチュアニッパーN-33	2,920	3,200
2308	2-9992-04	ミニチュアニッパーN-34	2,600	2,910
2308	2-9992-05	ミニチュアニッパーN-35	2,600	2,740
2308	8-128-01	精密ニッパ N-58	6,930	7,280
2308	8-128-02	精密ニッパ N-55	5,740	6,160
2309	3-9314-01	ヒートニッパ センサー付 HT180DX	16,500	17,400
2309	3-9314-02	ヒートランス センサー付TRF100D	51,300	54,000
2312	3-9310-01	プライヤ FBP30	2,660	3,800
2321	3-9311-01	ミニストリッパ VST25	5,800	7,400
2321	3-9311-11	脱皮用替刃 VS20	980	1,100
2321	3-9311-12	切断用替刃 VC25	1,400	1,500
2325	8-494-01	チューブカッター プラスチックチューブ用	6,700	6,900
2325	8-494-02	プラスチックチューブ用替刃	1,700	1,800
2325	3-9333-01	塩ビパイプカッター PIP42	8,000	10,680
2325	3-9333-11	PIP42用替刃 P42	2,500	3,080
2326	3-9313-01	メリーカッター 小型軽量タイプ SX5	4,700	5,000
2326	3-9313-11	SX5用替刃 X5	1,700	1,800
2326	3-9312-01	メリーカッター 強力タイプ SX10	6,100	6,500
2326	3-9312-11	SX10用替刃 X10	2,300	2,500
2326	1-1690-01	ステンレス用チューブカッター TC-01	26,000	27,000
2352	2-6945-11	USB-シリアルケーブル接続キット	4,900	5,200
2364	3-8439-01	電子黒板 JM-MH34TN-Sシルバー	166,300	168,000
2364	3-8439-02	電子黒板 JM-MH34TN-Bブラック	166,300	168,000
2364	3-8439-03	電子黒板 JM-MH36TN-Sシルバー	259,800	245,000
2364	3-8439-04	電子黒板 JM-MH36TN-Bブラック	259,800	245,000
2369	1-3742-01	ブロー Z-262	830	870
2369	1-8261-11	ブロー Z-268	1,520	1,600
2407	1-2160-01	超音波洗浄器 ASU-2	39,800	43,000
2407	1-2160-02	超音波洗浄器 ASU-3	59,800	64,500
2407	1-2162-01	超音波洗浄器 ASU-2M	49,500	53,500
2407	1-2162-02	超音波洗浄器 ASU-3M	74,800	80,800
2408	2-998-02	超音波洗浄器用洗浄剤SDNU-N4	6,200	6,600
2408	2-998-04	超音波洗浄器用洗浄剤SDNU-A4	5,300	5,500
2427	2-998-02	超音波洗浄器用洗浄剤SDNU-N4	6,200	6,600
2427	2-998-04	超音波洗浄器用洗浄剤SDNU-A4	5,300	5,500
2429	6-9603-01	液体洗浄剤(スキヤット) 20X 2kg	3,100	3,300
2429	6-9603-02	液体洗浄剤(スキヤット) 20X 5kg	7,100	7,500
2429	6-9603-11	液体洗浄剤 20X 20kg	27,800	29,400
2429	6-9603-03	液体洗浄剤スキヤット20X-PF 2kg	3,450	3,700
2429	6-9603-04	液体洗浄剤スキヤット20X-PF 5kg	8,100	8,500
2429	6-9603-13	液体洗浄剤 20X-PF 20kg	29,300	30,900
2429	6-9603-07	液体洗浄剤 50X-PU 2kg	3,700	3,900
2429	6-9603-08	液体洗浄剤 50X-PU 5kg	8,900	9,300
2429	6-9603-09	液体洗浄剤 20X-AB 2kg	4,000	4,200
2429	6-9603-10	液体洗浄剤 20X-AB 5kg	9,300	9,700
2429	6-9603-05	液体洗浄剤スキヤット20X-N 2kg	3,650	3,900
2429	6-9603-06	液体洗浄剤スキヤット20X-N 5kg	8,500	8,900
2429	6-9603-12	液体洗浄剤 20X-N 20kg	30,000	31,600
2445	7-5328-11	洗浄用ブラシ O3-570A	860	890
2445	7-5328-12	洗浄用ブラシ O3-570B	900	930
2445	7-5328-13	洗浄用ブラシ O3-570C	960	990

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2445	7-5328-14	洗浄用ブラシ 03-571-5	1,260	1,300
2445	7-5328-05	洗浄用ブラシ 03-572-5 12本入	7,260	7,500
2445	7-5328-06	洗浄用ブラシ 03-578 12本入	7,360	7,600
2445	62-1613-69	4041500 ワインボトルブラシ	2,350	2,600
2449	6-8137-01	チャンネル式手作業ブラシA型1号ワイヤー	450	620
2449	6-8137-02	チャンネル式手作業ブラシA1号ステンレス	630	810
2449	6-8137-03	チャンネル式手作業用ブラシA型-1号真鍮	630	820
2449	6-8137-04	チャンネル式手作業用ブラシA型-1号豚毛	510	660
2449	6-8136-01	チャンネル式手作業用ブラシ交換用ワイヤー	370	450
2449	6-8136-02	チャンネル式手作業用ブラシ交換ステンレス	550	640
2449	6-8136-03	チャンネル式手作業用ブラシ 交換用真鍮	550	660
2449	6-8136-04	チャンネル式手作業用ブラシ 交換用ナイロン	420	480
2449	6-8136-05	チャンネル式手作業用ブラシ 交換用豚毛	430	490
2452	6-9659-01	ブラシ(バイキング)40521 白	1,800	2,100
2452	6-9659-02	ブラシ(バイキング)40521 赤	1,800	2,100
2452	6-9659-03	ブラシ(バイキング)40521 黄	1,800	2,100
2461	2-811-01	ステンレス折畳洗浄カゴFDWB-315	19,800	21,000
2461	2-811-02	ステンレス折畳洗浄カゴFDWB-415	20,900	22,000
2489	7-5342-01	パイオロジカルインジケータ S3060	59,000	61,000
2490	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,580	3,700
2490	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,240	5,400
2490	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,940	9,200
2490	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,700	12,000
2490	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,500	11,800
2490	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,700	12,000
2494	1-6970-01	オートクレープ袋H131820812百枚	12,000	12,400
2494	1-6970-02	オートクレープ袋H131821012百枚	10,400	10,900
2494	1-6970-03	オートクレープ袋H131821015百枚	16,000	16,500
2494	1-6970-04	オートクレープ袋H131851224百枚	16,000	16,600
2494	1-6970-05	オートクレープ袋H131852430百枚	33,000	34,400
2494	1-6970-06	オートクレープ袋H131852436百枚	39,000	40,500
2496	7-5324-01	オートクレープバッグ 01-814A	12,200	12,500
2496	7-5324-02	オートクレープバッグ 01-814B	18,900	19,300
2496	7-5324-03	オートクレープバッグ 01-814C	34,900	35,600
2496	7-5324-04	オートクレープバッグ 01-814D	35,200	36,000
2497	7-5021-01	パイオハザードバッグF131600009	11,100	11,600
2497	7-5021-02	パイオハザードバッグF131610009	27,500	28,600
2497	7-5021-04	パイオハザードバッグF131600005	10,300	10,700
2497	7-5021-06	パイオハザードバッグF131620005	28,800	30,000
2497	7-5021-07	オートクレープクリップ131900100	3,400	3,600
2497	1-4854-01	スタンド用フタ F13192-0102	4,500	4,700
2497	1-4854-02	バッグスタンド F13192-0003	12,800	13,400
2497	3-6195-01	パイオハザードバッグF131930500	8,500	8,900
2497	3-6195-11	パイオハザードバッグF131660000	3,500	3,700
2501	2-7978-01	紫外線殺菌ロッカー S-01FN 着衣用	193,000	220,000
2501	2-7978-02	紫外線殺菌ロッカー W-02FN 着衣用	328,000	370,000
2501	2-7978-03	紫外線殺菌ロッカーS-01FNT棚板仕様	296,000	333,000
2501	2-7978-04	紫外線殺菌ロッカーW-02FNT棚板仕様	541,000	591,000
2517	3-8280-11	ローボンブアダプタ長 R72071	7,000	7,350
2517	3-8280-12	ローボンブアダプタ短 R72072	6,500	6,830
2517	3-8281-01	ドレンクリーナーH-150 DH150	77,600	81,500
2517	3-8281-12	ファネルヘッド H-150 48610	2,500	2,630
2517	3-8281-13	ファネルヘッド H-150 48612	2,500	2,630
2523	7-1025-01	ガラス ディスポボックス A 6個入	9,540	9,830
2523	7-1025-02	ガラス ディスポボックス B 6個入	7,740	8,000
2533	7-5633-01	水・油取りマット 900×600ブルー	3,800	3,780
2533	7-5633-02	水・油取りマット 900×600グレー	3,800	3,780
2533	7-5633-03	水・油取りマット 900×1500ブルー	9,300	9,240
2533	7-5633-04	水・油取りマット 900×1500グレー	9,300	9,240
2534	7-4021-01	エルパーマット 402-0310(緑)	4,300	5,300
2534	7-4021-02	エルパーマット 402-0360(緑)	7,600	9,200
2534	7-4021-03	エルパーマット 402-0410(緑)	11,400	13,300
2534	7-4021-04	エルパーマット 402-0320(灰)	4,300	5,300
2534	7-4021-05	エルパーマット 402-0370(灰)	7,600	9,200
2534	7-4021-06	エルパーマット 402-0420(灰)	11,400	13,300
2534	2-3136-01	ブラシマットFK-03	29,000	33,200
2535	1-5582-01	スノコJ 434-0100	5,900	6,200
2535	1-5582-11	スノコJ 434-0011	780	820
2536	9-115-01	ジョイントスノコ 600-0010	4,200	4,500
2536	9-115-03	ジョイントスノコ 600-0120	220	230
2536	9-115-04	ジョイントスノコ 600-0100	340	350
2536	9-115-05	ジョイントスノコ 600-0110	340	350
2536	6-8032-01	セフティスクエア430-0200ブルー	2,200	2,300
2536	6-8032-02	セフティスクエア430-0230ピンク	2,200	2,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2536	6-8032-03	セフティスクエア430-0210緑	2,200	2,300
2536	6-8032-04	セフティスクエア4300220アイボリ	2,200	2,300
2537	1-1859-01	水はね防止マット 150×300×25	600	650
2553	1-8901-02	使い捨て式防じんマスクDD11-S2-2	3,220	3,950
2553	1-8901-03	使い捨て式防じんマスクDD11VS2-2	4,700	4,850
2592	8-1036-01	ディスポフェイスシールド 17-310	11,500	11,800
2594	6-6054-01	保護面FF-124-R	5,560	5,900
2594	3-6974-01	保護面 125R	21,500	23,000
2594	9-040-01	紫外線用保護面 NO-3	7,350	7,780
2594	3-6972-01	保護面 124AFR	7,240	7,800
2594	1-7691-01	熱放射保護面 125AFR	28,800	30,400
2594	1-7693-01	コーティング保護面 126AFR	12,800	13,500
2594	1-7692-01	耐薬保護面 128AFR	12,800	13,500
2594	3-6972-02	保護面 171AFR	9,130	9,700
2594	3-6973-01	保護面 2124R	7,660	8,500
2594	3-6973-02	保護面 2125R	24,000	26,000
2594	3-6971-01	保護面 2124AFR	9,760	10,500
2594	3-6971-02	保護面 2125AFR	29,100	31,000
2594	3-6971-03	保護面 2126AFR	14,200	15,100
2594	3-6971-04	保護面 2128AFR	14,200	15,100
2594	3-6971-05	保護面 2171AFR	11,600	12,500
2595	8-1027-01	ダブルマトリクス保護面枠 17-243B	8,820	9,100
2595	8-1027-02	アセテート面 17-244	2,540	2,620
2604	4-832-01	耐薬品天然ゴム手袋	4,300	4,500
2609	2-9789-01	アロエフォームニトリル手袋 XS	3,000	3,100
2609	2-9789-02	アロエフォームニトリル手袋 S	3,000	3,100
2609	2-9789-03	アロエフォームニトリル手袋 M	3,000	3,100
2609	2-9789-04	アロエフォームニトリル手袋 L	3,000	3,100
2609	2-9789-05	アロエフォームニトリル手袋 XL	3,000	3,100
2609	2-9878-01	HYDREXニトリル手袋 XS	3,000	3,100
2609	2-9878-02	HYDREXニトリル手袋 S	3,000	3,100
2609	2-9878-03	HYDREXニトリル手袋 M	3,000	3,100
2609	2-9878-04	HYDREXニトリル手袋 L	3,000	3,100
2609	2-9878-05	HYDREXニトリル手袋 XL	3,000	3,100
2619	4-931-01	ケンブライ手袋 414	5,400	5,900
2627	1-6972-01	オートクレープ袋 H132010000	6,800	7,000
2636	1-9806-01	耐寒用手袋 TS-WRSWP Sサイズ	19,000	20,500
2636	1-9806-02	耐寒用手袋 TS-WRMWP Mサイズ	19,000	20,500
2636	1-9807-01	耐寒用手袋 TS-MASWP Sサイズ	20,500	22,000
2636	1-9807-02	耐寒用手袋 TS-MAMWP Mサイズ	20,500	22,000
2636	1-9790-01	耐寒用手袋 TS-EBSWP	25,000	27,500
2636	1-9790-02	耐寒用手袋 TS-EBMWP	25,000	27,500
2636	8-1024-03	低温手袋 S 生活防水タイプ 340mm	16,500	18,000
2636	8-1024-01	低温手袋 M 生活防水タイプ 340mm	16,500	18,000
2636	8-1024-02	低温手袋 L 生活防水タイプ 370mm	16,500	18,000
2636	8-1025-01	低温手袋 12インチ S 生活防水タイプ	15,500	17,000
2636	8-1025-02	低温手袋 12インチ M 生活防水タイプ	15,500	17,000
2636	8-1025-03	低温手袋 12インチ L 生活防水タイプ	15,500	17,000
2651	3-6173-01	ハイグリッパ万能作業手袋ボア付 S	5,150	4,700
2651	3-6173-02	ハイグリッパ万能作業手袋ボア付 M	5,150	4,700
2651	3-6173-03	ハイグリッパ万能作業手袋ボア付 L	5,150	4,700
2651	3-6175-01	ハイグリッパ万能作業手袋サイズ S	4,250	3,500
2651	3-6175-02	ハイグリッパ万能作業手袋サイズ M	4,250	3,500
2651	3-6175-03	ハイグリッパ万能作業手袋サイズ L	4,250	3,500
2664	1-4511-01	グローブホルダー 1BOX用	4,800	4,900
2664	1-4511-02	グローブホルダー 3BOX用	9,000	9,200
2727	3-9381-01	クロックス靴 10001-100 W22	3,800	4,500
2727	3-9381-02	クロックス靴 10001-100 W23	3,800	4,500
2727	3-9381-03	クロックス靴 10001-100 W24	3,800	4,500
2727	3-9381-04	クロックス靴 10001-100 W25	3,800	4,500
2727	3-9381-05	クロックス靴 10001-100 W26	3,800	4,500
2727	3-9381-06	クロックス靴 10001-100 W27	3,800	4,500
2727	3-9381-07	クロックス靴 10001-100 W28	3,800	4,500
2727	3-9381-08	クロックス靴 10001-100 W29	3,800	4,500
2727	3-9382-01	クロックス靴 10001-001 B22	3,800	4,500
2727	3-9382-02	クロックス靴 10001-001 B23	3,800	4,500
2727	3-9382-03	クロックス靴 10001-001 B24	3,800	4,500
2727	3-9382-04	クロックス靴 10001-001 B25	3,800	4,500
2727	3-9382-05	クロックス靴 10001-001 B26	3,800	4,500
2727	3-9382-06	クロックス靴 10001-001 B27	3,800	4,500
2727	3-9382-07	クロックス靴 10001-001 B28	3,800	4,500
2727	3-9382-08	クロックス靴 10001-001 B29	3,800	4,500
2727	3-9383-01	クロックス靴 10001-410 N22	3,800	4,500
2727	3-9383-02	クロックス靴 10001-410 N23	3,800	4,500
2727	3-9383-03	クロックス靴 10001-410 N24	3,800	4,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2727	3-9383-04	クロックス靴 10001-410_N25	3,800	4,500
2727	3-9383-05	クロックス靴 10001-410_N26	3,800	4,500
2727	3-9383-06	クロックス靴 10001-410_N27	3,800	4,500
2727	3-9383-07	クロックス靴 10001-410_N28	3,800	4,500
2727	3-9383-08	クロックス靴 10001-410_N29	3,800	4,500
2733	8-5361-01	ラボマット 14-203A	4,960	5,110
2733	8-5361-02	ラボマット 14-203B	30,400	31,300
2733	62-1610-43	14-206-62 セーフティーマット	7,780	8,020
2733	62-1610-45	14-206-64 セーフティーマット	9,040	9,310
2733	62-1610-46	14-206-65 セーフティーマット	19,400	20,000
2733	1-6987-01	ラボシートF24675-Q000	10,800	11,200
2733	1-6987-02	ラボシートF24675-1000	16,000	16,600
2735	9-046-21	洗眼器 24865-0000	8,400	8,700
2735	9-046-31	洗眼器用交換ボトル 24850-0000	2,350	2,450
2736	8-5367-21	洗眼器ツインタイプ 24868-0000	12,800	13,200
2736	8-5367-31	洗眼器用交換ボトル 24851-0000	2,600	2,700
2738	3-1815-03	白メリヤスウエス W0420E	7,600	9,900
2739	3-1583-03	液体吸収ソックスCS20	25,000	26,700
2740	2-9527-03	液体吸収シートCB100M	19,800	22,000
2743	3-1581-03	液体吸収ロールCR250	19,800	22,400
2745	2-985-01	緊急液体吸収キットGSK6E	19,800	23,000
2745	2-985-02	緊急液体吸収キットOSK6E	19,800	21,000
2745	2-985-03	緊急液体吸収キットCSK6E	22,000	24,000
2762	3-5481-01	すべらない塗料 イエロー	2,650	2,800
2762	3-5481-02	すべらない塗料 グリーン	2,650	2,800
2762	3-5481-03	すべらない塗料 グレー	2,650	2,800
2762	3-5481-11	すべらない塗料 パターンシート 丸	350	370
2762	3-5481-12	すべらない塗料 パターンシート 亀甲	350	370
2763	1-7452-03	安心クッションL字型 蓄光黄緑	1,300	1,900
2763	1-7453-03	安心クッションコーナー用 蓄光黄緑	250	350
2769	3-9910-01	エア漏れ検知キット TP-128488	106,000	107,800
2769	3-8282-01	漏えい検知液 RT100S	2,400	2,570
2769	3-8282-02	漏えい検知液 RT150S 低温タイプ	3,400	3,640
2771	8-5366-01	消防カバー 24869-0000	21,600	22,600
2812	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,800	10,300
2812	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,800	10,300
2840	8-7834-02	ステップ台H-7346	5,400	4,980
2853	3-389-01	簡易型クリーンブース OKCSK700	84,000	90,000
2853	3-389-02	簡易型クリーンブース OKCSK1000	157,000	166,000
2860	1-8714-01	クリーンブース CL-901	541,000	568,000
2860	1-8714-11	HEPAフィルター CL-901-2	43,700	45,900
2860	61-0480-98	CL-901-9プレフィルター	4,600	4,830
2860	1-8714-13	間仕切りカーテン CL-901-4	23,900	25,100
2868	3-7595-11	共通湿度センサー EE80014A	35,000	50,000
2876	3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,300	5,600
2876	3-2000-02	ステンレスハンガー タグ無し	5,000	5,200
2876	3-2000-03	ステンレスハンガー 円型タグ付き	6,200	6,400
2916	3-6382-01	クリーンルームゴーグル611S00000	4,500	6,500
2924	2-2133-01	APクリーンディスプレイボックスMDS100	9,800	10,400
2934	7-2015-01	CICトップフィット手袋 L 10双入	6,000	6,350
2934	7-2015-02	CICトップフィット手袋 M 10双入	6,000	6,350
2934	7-2015-03	CICトップフィット手袋 S 10双入	6,000	6,350
2934	2-1666-01	パームフィット手袋B0500 S簡易包装	2,000	2,200
2934	2-1666-02	パームフィット手袋B0500 M簡易包装	2,000	2,200
2934	2-1666-03	パームフィット手袋B0500 L簡易包装	2,000	2,200
2934	2-1667-01	トップフィット手袋B0601 S簡易包装	2,000	2,200
2934	2-1667-02	トップフィット手袋B0601 M簡易包装	2,000	2,200
2934	2-1667-03	トップフィット手袋B0601 L簡易包装	2,000	2,200
2941	1-7647-03	制電ライントップ手袋簡易包装10双入S	4,300	4,700
2941	1-7647-02	制電ライントップ手袋簡易包装10双入M	4,300	4,700
2941	1-7647-01	制電ライントップ手袋簡易包装10双入L	4,300	4,700
2958	3-9861-01	スマホ・タブレット用パッド CT833	6,400	4,200
2979	7-113-06	グリーンリバー A用ラバーマット	13,500	16,900
2979	7-113-07	グリーンリバー B用ラバーマット	18,000	20,900
2988	9-1022-11	クリーンルームノートブック TX5708	37,500	39,500
3008	9-1004-21	静電気除去エアークリーン 交換フィルター	14,500	18,500
3017	2-9998-01	アース線F-127	1,580	1,660
3019	62-4995-65	F-315 静電気除去パッド	780	820
3024	62-2992-46	F-190-M ESD袖付エプロン M	5,200	5,460
3024	62-2992-45	F-190-L ESD袖付エプロン L	5,200	5,460
3025	62-4995-64	F-310-S ESD卓上マット	780	820
3025	62-4995-63	F-310-M ESD卓上マット	1,130	1,190
3025	62-4995-62	F-310-L ESD卓上マット	1,630	1,710
3028	61-0482-35	F-703導電性カラーマット	9,300	9,770
3028	61-0482-36	F-705導電性カラーマット	46,500	48,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3037	6-8335-01	静電気防止バッグジッパー 13215	6,600	6,000
3037	6-8335-02	静電気防止バッグジッパー 13245	10,300	10,500
3037	6-8335-03	静電気防止バッグジッパー 13265	15,400	15,700
3037	6-8335-06	静電気防止バッグジッパー 13325	49,700	50,600
3037	6-8336-01	静電気防止バッグオープン型13020	4,600	4,300
3037	6-8336-04	静電気防止バッグオープン型13080	14,500	13,800
3037	6-8336-05	静電気防止バッグオープン型13115	24,000	18,000
3037	6-8336-06	静電気防止バッグオープン型13135	42,900	40,500
3046	1-8498-01	ESD基板ホルダー F-21	2,740	2,880
3046	1-8498-02	ESD基板ホルダー F-22	2,740	2,880
3046	1-8498-03	ESD基板ホルダー F-23	2,740	2,880
3046	1-8498-04	ESD基板ホルダー F-36	23,800	30,300
3046	1-8498-05	ESD基板ホルダー F-37	5,580	6,990
3046	1-8498-06	ESD基板ホルダー F-32	3,160	3,890
3046	1-8498-07	ESD基板ホルダー F-33	4,000	4,780
3046	1-8498-08	ESD基板ホルダー F-14	600	630
3050	1-8269-32	ESDピンセット P-640-S	1,690	1,780
3050	1-8269-31	ESDピンセット P-641-S	1,690	1,780
3050	1-8269-33	ESDピンセット P-643-S	1,690	1,780
3071	1-1421-01	ピンセット交換パッド V9013-ESD	2,700	2,850
3071	1-1421-02	ピンセット交換パッド V9018-ESD	2,700	2,850
3071	1-1421-03	ピンセット交換パッド V9025-ESD	2,700	2,850
3071	1-1421-04	ピンセット交換パッド V9038-ESD	2,700	2,850
3071	1-1421-05	ピンセット交換パッド V9050-ESD	2,700	2,850
3071	1-1421-06	ピンセット交換パッド V9062-ESD	5,200	5,450
3071	1-1421-07	ピンセット交換パッド V9075-ESD	5,200	5,450
3071	3-5910-01	真空ピンセット用交換パッドV9013-B	2,700	2,850
3071	3-5910-02	真空ピンセット用交換パッドV9018-B	2,700	2,850
3071	3-5910-03	真空ピンセット用交換パッドV9025-B	2,700	2,850
3071	3-5910-04	真空ピンセット用交換パッドV9038-B	2,700	2,850
3071	3-5910-05	真空ピンセット用交換パッドV9050-B	2,700	2,850
3071	3-5910-08	真空ピンセット用交換パッドV9009-B	2,700	2,850
3071	3-5910-07	真空ピンセット用交換パッドV9075-B	5,200	5,450
3071	1-1423-01	ピンセット交換チップ V8904-SB	2,600	2,750
3071	1-1423-02	ピンセット交換チップ V8904-PB	2,600	2,750
3071	1-1423-03	ピンセット交換チップ V8904-MB	2,600	2,750
3071	1-1423-04	ピンセット交換チップ V8904-LB	2,600	2,750
3071	1-1423-05	ピンセット交換チップ V8904-HB	2,600	2,750
3071	3-5908-08	真空ピンセット用交換チップV8903DS	2,600	2,750
3071	3-5908-01	真空ピンセット用交換チップV8903SS	2,600	2,750
3071	3-5908-02	真空ピンセット用交換チップV8903PS	2,600	2,750
3071	3-5908-03	真空ピンセット用交換チップV8903MS	2,600	2,750
3071	3-5908-04	真空ピンセット用交換チップV8903LS	2,600	2,750
3071	3-5908-05	真空ピンセット用交換チップV8903HS	2,600	2,750
3071	3-5908-06	真空ピンセット用交換チップV8903JS	4,200	4,400
3071	3-5908-07	真空ピンセット用交換チップV8903KS	4,200	4,400
3071	3-5909-01	真空ピンセット用交換チップV8903SB	2,600	2,750
3071	3-5909-02	真空ピンセット用交換チップV8903PB	2,600	2,750
3071	3-5909-03	真空ピンセット用交換チップV8903MB	2,600	2,750
3071	3-5909-04	真空ピンセット用交換チップV8903LB	2,600	2,750
3071	3-5909-05	真空ピンセット用交換チップV8903HB	2,600	2,750
3071	3-5909-08	真空ピンセット用交換チップV8903DB	2,600	2,750
3071	3-5909-06	真空ピンセット用交換チップV8903JB	4,200	4,400
3071	3-5909-07	真空ピンセット用交換チップV8903KB	4,200	4,400
3075	9-5620-01	バキュームピンセット P-831	1,580	1,660
3075	9-5620-11	バキュームピンセット交換パッドP832S	430	450
3075	9-5620-12	バキュームピンセット交換パッドP832M	430	450
3075	1-1421-05	ピンセット交換パッド V9050-ESD	2,700	2,850
3075	1-1421-06	ピンセット交換パッド V9062-ESD	5,200	5,450
3075	1-1421-07	ピンセット交換パッド V9075-ESD	5,200	5,450
3099	2-2836-01	エアダスター 941	650	820
3100	8-523-02	ダストクリーナー交換用ボンベCO2 5本	6,500	8,200
3107	4-338-01	カウンター H7EC-N	4,950	5,300
3107	4-338-04	カウンター H7EC-NV-B	5,600	5,900
3107	4-338-06	カウンター H7EC-NFV-B	6,500	6,900
3107	4-338-07	カウンター H7EC-NV-H	6,500	6,900
3107	4-338-08	カウンター H7EC-NV-BH	6,500	6,900
3107	4-338-10	カウンター H7ET-N-B	6,350	6,700
3107	4-338-12	カウンター H7ET-NV-B	6,900	7,400
3107	4-338-16	カウンター H7ET-N1-B	6,600	7,000
3107	4-338-17	カウンター H7ET-NV1	7,600	8,100
3107	4-338-18	カウンター H7ET-NV1-B	8,450	8,900
3107	4-338-21	カウンターY92S-37(2本1セット)	100	200
3117	62-1613-03	SKHE-100-RLED小型回転灯赤	6,500	14,400
3117	62-1613-04	SKHE-100-YLED小型回転灯黄	6,500	14,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3117	62-1613-05	SKHE-100-BLED小型回転灯青	6,800	15,900
3117	62-1613-06	SKHE-100-GLED小型回転灯緑	6,800	15,900
3119	62-3146-28	VFFO. 75SQ 黒 ビニル平形コード	4,950	5,400
3119	62-3146-27	VFFO. 75SQ 白 ビニル平形コード	4,950	5,400
3119	62-3146-29	VFFO. 75SQ 灰 ビニル平形コード	4,950	5,400
3121	4-514-05	同軸ケーブル CCA-7-010A	1,840	2,000
3126	4-313-10	サーモキャップ STC-250-赤-N	16,700	18,500
3126	4-313-11	サーモキャップ STC-325-赤-N	15,900	19,500
3127	4-309-03	サーモタイ STT-M 赤	7,400	7,600
3127	4-309-04	サーモタイ STT-M 黒	7,400	7,600
3127	4-515-01	テストリード TLA-1	1,150	1,300
3127	4-515-02	テストリード TLA-2	1,450	1,700
3127	4-515-03	テストリード TLA-3	1,050	1,300
3127	4-515-04	テストリード TLA-6	1,450	1,700
3127	4-515-05	テストリード TLA-7	1,750	2,000
3127	4-515-06	テストリード TLA-15	950	1,100
3127	4-515-24	テストリード TLA-111	3,350	3,800
3127	4-515-25	テストリード TLA-113	2,200	2,500
3127	4-515-27	テストリード TLA-117	1,650	1,900
3128	8-054-01	みの虫クリップ 大(リード線付10本組)	1,500	1,800
3128	8-054-02	みの虫クリップ 小(リード線付10本組)	1,400	1,600
3132	1-9331-01	ケーブルタイ PLT100	260	290
3132	1-9331-02	ケーブルタイ PLT100B	310	330
3132	1-9331-03	ケーブルタイ PLT150	410	450
3132	1-9331-04	ケーブルタイ PLT150B	510	550
3132	1-9331-05	ケーブルタイ PLT200	750	810
3132	1-9331-06	ケーブルタイ PLT200B	900	980
3132	1-9331-07	ケーブルタイ PLT300	1,900	2,060
3132	1-9331-08	ケーブルタイ PLT300B	2,330	2,520
3133	1-9330-01	フッ素樹脂ケーブルタイPLT1M-C76	4,900	5,150
3133	1-9330-02	フッ素樹脂ケーブルタイPLT2I-C76	14,000	14,700
3133	1-9330-03	フッ素樹脂ケーブルタイPLT3S-C76	27,000	28,400
3153	62-8568-05	UM-320NH 電池BOX 3X2	160	210
3153	62-8568-06	UM-340NH 電池BOX 3X4	200	240
3161	4-305-01	エンコーダ TRD-J50-RZ	13,200	15,500
3161	4-305-02	エンコーダ TRD-J60-RZ	13,200	15,500
3161	4-305-03	エンコーダ TRD-J100-RZ	13,200	15,500
3161	4-305-04	エンコーダ TRD-J200-RZ	13,200	15,500
3161	4-305-05	エンコーダ TRD-J240-RZ	15,400	18,000
3161	4-305-06	エンコーダ TRD-J300-RZ	15,400	18,000
3161	4-305-07	エンコーダ TRD-J360-RZ	15,400	18,000
3161	4-305-08	エンコーダ TRD-J500-RZ	15,400	18,000
3161	4-305-09	エンコーダ TRD-J600-RZ	15,400	18,000
3161	4-305-10	エンコーダ TRD-J1000-RZ	17,600	20,600
3161	3-5496-01	金属カップリング JU-100	3,850	5,100
3161	3-5496-02	樹脂製カップリング GJ-8	950	1,000
3161	3-5496-03	板バネ製カップリング ML20P-8-8	3,350	3,600
3161	3-5496-04	取付金具 JT-035	1,550	1,700
3190	61-6072-60	153115 ロボット用光センサー	910	1,120
3190	61-6072-62	153117 ロボ用タッチセンサカバー付	910	1,120
3190	61-6072-70	153126 センサー接続コード3芯30	210	260
3209	61-8194-19-60	クレンスケール ATH3BL貸5日	41,550	55,150
3237	3-9327-01-60	ガス分析計 HT-2700貸5日	200,650	200,850
3243	62-3798-35-60	3次元風向風速計SAT-600貸5日	97,750	101,550
3244	2-1558-13-60	MODEL6501/6543貸5日	32,300	32,500
3258	4-627-01-60	スコープ DSX110 ×1貸5日	429,900	424,300
3258	4-627-03-60	スコープ DSX110 ×10貸5日	424,300	429,900
3274	4-700-01-60	ホースマスク SHV-105貸5日	59,750	64,150
3276	3-7595-02-60	パーティクルカウンタPP8306貸5日	66,550	65,150

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3276	62-1628-54-60	超音波風速計 WA-790貸5日	182,850	183,050
3280	61-8194-19-60	クレンスケール ATH3BL貸5日	41,550	55,150
3280	61-8194-19-61	クレンスケール ATH3BL貸10日	48,700	62,300
3280	61-8194-19-62	クレンスケール ATH3BL貸15日	55,850	69,450
3280	61-8194-19-63	クレンスケール ATH3BL貸20日	63,000	76,600
3280	61-8194-19-64	クレンスケール ATH3BL貸30日	77,300	90,900
3282	3-9327-01-60	ガス分析計 HT-2700貸5日	200,650	200,850
3282	3-9327-01-61	ガス分析計 HT-2700貸10日	234,500	234,700
3282	3-9327-01-62	ガス分析計 HT-2700貸15日	268,350	268,550
3282	3-9327-01-63	ガス分析計 HT-2700貸20日	302,200	302,400
3282	3-9327-01-64	ガス分析計 HT-2700貸30日	369,900	370,100
3288	3-9327-01-70	ガス分析計 HT-2700貸5日校正	206,650	206,850
3288	3-9327-01-71	ガス分析計 HT-2700貸10日校正	240,500	240,700
3288	3-9327-01-72	ガス分析計 HT-2700貸15日校正	274,350	274,550
3288	3-9327-01-73	ガス分析計 HT-2700貸20日校正	308,200	308,400
3288	3-9327-01-74	ガス分析計 HT-2700貸30日校正	375,900	376,100
3283	62-3798-35-60	3次元風向風速計SAT-600貸5日	97,750	101,550
3283	62-3798-35-61	3次元風向風速計SAT-600貸10日	113,300	117,100
3283	62-3798-35-62	3次元風向風速計SAT-600貸15日	128,850	132,650
3283	62-3798-35-63	3次元風向風速計SAT-600貸20日	144,400	148,200
3283	62-3798-35-64	3次元風向風速計SAT-600貸30日	175,500	179,300
3283	2-1558-13-60	MODEL6501/6543貸5日	32,300	32,500
3283	2-1558-13-61	MODEL6501/6543貸10日	37,800	38,000
3283	2-1558-13-62	MODEL6501/6543貸15日	43,300	43,500
3283	2-1558-13-63	MODEL6501/6543貸20日	48,800	49,000
3283	2-1558-13-64	MODEL6501/6543貸30日	59,800	60,000
3288	2-1558-13-70	MODEL6501/6543貸5日校正付	38,300	38,500
3288	2-1558-13-71	MODEL6501/6543貸10日校正	43,800	44,000
3288	2-1558-13-72	MODEL6501/6543貸15日校正	49,300	49,500
3288	2-1558-13-73	MODEL6501/6543貸20日校正	54,800	55,000
3288	2-1558-13-74	MODEL6501/6543貸30日校正	65,800	66,000
3284	4-627-01-60	スコープ DSX110 ×1貸5日	429,900	424,300
3284	4-627-01-61	スコープ DSX110 ×1貸10日	508,000	501,800
3284	4-627-01-62	スコープ DSX110 ×1貸15日	586,100	579,300
3284	4-627-01-63	スコープ DSX110 ×1貸20日	664,200	656,800
3284	4-627-01-64	スコープ DSX110 ×1貸30日	820,400	811,800
3284	4-627-01-65	スコープ DSX110 ×1延長1日	15,620	15,500
3284	4-627-03-60	スコープ DSX110 ×10貸5日	424,300	429,900
3284	4-627-03-61	スコープ DSX110 ×10貸10日	501,800	508,000
3284	4-627-03-62	スコープ DSX110 ×10貸15日	579,300	586,100
3284	4-627-03-63	スコープ DSX110 ×10貸20日	656,800	664,200
3284	4-627-03-64	スコープ DSX110 ×10貸30日	811,800	820,400
3284	4-627-03-65	スコープ DSX110 ×10延長1日	15,500	15,620
3286	4-700-01-60	ホースマスク SHV-105貸5日	59,750	64,150
3286	4-700-01-61	ホースマスク SHV-105貸10日	65,100	69,500
3286	4-700-01-62	ホースマスク SHV-105貸15日	70,450	74,850
3286	4-700-01-63	ホースマスク SHV-105貸20日	75,800	80,200
3286	4-700-01-64	ホースマスク SHV-105貸30日	86,500	90,900
3286	3-7595-02-60	パーティクルカウンタPP8306貸5日	66,550	65,150
3286	3-7595-02-61	パーティクルカウンタPP8306貸10日	77,700	76,300
3286	3-7595-02-62	パーティクルカウンタPP8306貸15日	88,850	87,450
3286	3-7595-02-63	パーティクルカウンタPP8306貸20日	100,000	98,600
3286	3-7595-02-64	パーティクルカウンタPP8306貸30日	122,300	120,900
3286	62-1628-54-60	超音波風速計 WA-790貸5日	182,850	183,050
3286	62-1628-54-61	超音波風速計 WA-790貸10日	215,900	216,100
3286	62-1628-54-62	超音波風速計 WA-790貸15日	248,950	249,150
3286	62-1628-54-63	超音波風速計 WA-790貸20日	282,000	282,200
3286	62-1628-54-64	超音波風速計 WA-790貸30日	348,100	348,300



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
27	8-2176-11	アルティアバスケットAB75アイボリー	3,600	4,000
42	0-6896-01	シェルフ AHM610S4・1900	31,000	33,100
42	0-6896-02	シェルフ AHM760S4・1900	33,000	35,200
42	0-6896-03	シェルフ AHM910S4・1900	35,800	38,000
42	0-6896-04	シェルフ AHM1070S4・1900	40,000	42,200
42	0-6896-05	シェルフ AHM1220S4・1900	42,800	45,000
42	0-6896-14	シェルフ AHL1820S4・1900	72,800	75,000
42	0-6056-01	シェルフ AHM610S4・1600	28,000	32,500
42	0-6056-02	シェルフ AHM760S4・1600	30,000	32,200
42	0-6056-03	シェルフ AHM910S4・1600	33,000	35,200
42	0-6056-04	シェルフ AHM1070S4・1600	37,000	39,200
42	0-6056-14	シェルフ AHL1820S4・1600	69,000	71,200
42	0-6057-01	シェルフ AHM610S4・1400	26,000	28,000
42	0-6057-02	シェルフ AHM760S4・1400	28,000	30,000
42	0-6057-03	シェルフ AHM910S4・1400	31,000	33,100
42	0-6057-04	シェルフ AHM1070S4・1400	35,000	37,100
42	0-6057-14	シェルフ AHL1820S4・1400	68,000	70,200
70	7-7820-01	BA-6KV(WH) 抗ウイルステーブル	50,000	50,700
70	7-7820-02	BA-6KV(PK) 抗ウイルステーブル	50,000	50,700
70	7-7820-03	BA-6KV(BL) 抗ウイルステーブル	50,000	50,700
70	7-7820-04	BA-6KV(NA) 抗ウイルステーブル	50,000	50,700
70	7-7820-05	BA-6KV(BR) 抗ウイルステーブル	50,000	50,700
70	7-7819-01	BA-5KV(WH) 抗ウイルステーブル	66,000	68,500
70	7-7819-02	BA-5KV(PK) 抗ウイルステーブル	66,000	68,500
70	7-7819-03	BA-5KV(NA) 抗ウイルステーブル	66,000	68,500
70	7-7819-04	BA-5KV(BL) 抗ウイルステーブル	66,000	68,500
70	7-7819-05	BA-5KV(BR) 抗ウイルステーブル	66,000	68,500
70	7-7815-01	BA-1KV(WH) 抗ウイルステーブル	50,000	50,600
70	7-7815-02	BA-1KV(PK) 抗ウイルステーブル	50,000	50,600
70	7-7815-03	BA-1KV(BL) 抗ウイルステーブル	50,000	50,600
70	7-7815-04	BA-1KV(NA) 抗ウイルステーブル	50,000	50,600
70	7-7815-05	BA-1KV(BR) 抗ウイルステーブル	50,000	50,600
70	7-7816-01	BA-2KV(WH) 抗ウイルステーブル	65,000	65,800
70	7-7816-02	BA-2KV(PK) 抗ウイルステーブル	65,000	65,800
70	7-7816-03	BA-2KV(BL) 抗ウイルステーブル	65,000	65,800
70	7-7816-04	BA-2KV(NA) 抗ウイルステーブル	65,000	65,800
70	7-7816-05	BA-2KV(BR) 抗ウイルステーブル	65,000	65,800
70	7-7817-01	BA-3KV(WH) 抗ウイルステーブル	74,000	76,500
70	7-7817-02	BA-3KV(PK) 抗ウイルステーブル	74,000	76,500
70	7-7817-03	BA-3KV(BL) 抗ウイルステーブル	74,000	76,500
70	7-7817-04	BA-3KV(NA) 抗ウイルステーブル	74,000	76,500
70	7-7817-05	BA-3KV(BR) 抗ウイルステーブル	74,000	76,500
70	7-7818-01	BA-4KV(WH) 抗ウイルステーブル	77,000	78,900
70	7-7818-02	BA-4KV(PK) 抗ウイルステーブル	77,000	78,900
70	7-7818-03	BA-4KV(BL) 抗ウイルステーブル	77,000	78,900
70	7-7818-04	BA-4KV(NA) 抗ウイルステーブル	77,000	78,900
70	7-7818-05	BA-4KV(BR) 抗ウイルステーブル	77,000	78,900
192	7-3823-04	KN-211-CL クリアカルトン	650	700
199	8-2810-11	看護・介護記録用紙M07118テレッサ3	7,000	7,200
199	8-2810-12	看護・介護記録用紙B20118ナースィ1	7,000	7,200
199	8-2810-13	看護・介護記録用紙M03118リズムィ1	5,600	5,800
199	8-2810-14	看護・介護記録用紙B21118ナースィ2	10,800	11,000
205	0-6265-01	カルテフォルダーH型 SN-700 百入	13,100	14,400
223	1-2351-01	工具セット S-51	54,700	58,600
226	7-3369-01	サイнсスタンドSSW-A4	14,000	14,600
226	7-3369-02	サイнсスタンドSSW-B4	15,300	16,000
226	7-3369-03	サイнсスタンドSSW-A3	17,500	18,300
257	61-0107-11	Saverisベース	91,600	98,000
257	61-0107-10	Saverisルーター	20,000	22,000
257	61-0107-09	Saverisコンバーター	25,000	27,500
257	61-0107-31	SaverisT3DV2. 0	44,900	47,200
257	61-0107-29	SaverisT4E	72,600	76,300
257	61-0107-19	SaverisH1E	110,000	116,000
257	61-0107-24	SaverisH2D	56,400	59,300
260	61-0104-36	testo174T温度データログ単体	7,700	8,000
260	61-0104-37	testo174T温度ログセット	17,100	18,000
261	6-513-01	万能スクープ 2882 0. 2L PC	1,600	2,000
261	6-513-02	万能スクープ 2884 0. 9L PC	2,700	3,000
261	6-513-03	万能スクープ2886 1. 9L PC	2,900	3,200
261	6-513-04	万能スクープ2885 1. 9L PE	2,400	2,700
264	6-522-01	ステンスプーン 3本組	410	440
264	6-522-02	ステンスプーン 150mm	110	120
264	6-522-03	ステンスプーン 165mm	120	130
264	6-522-04	ステンスプーン 180mm	180	190
264	6-522-05	ステンスプーン 210mm	270	290

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
264	6-522-06	ステンスプーン 240mm	340	360
264	6-522-07	ステンスプーン 300mm	530	560
264	6-522-08	ステンスプーン 360mm	1,650	1,750
264	6-522-09	ステンスプーン 450mm	3,190	3,350
264	6-522-10	ステンスプーン 500mm	9,900	10,500
264	6-522-11	ステンスプーン 600mm	13,200	13,900
264	6-523-02	ステンスプーン ヘラ付 150mm	170	180
264	6-523-03	ステンスプーン ヘラ付 165mm	190	200
264	6-523-04	ステンスプーン ヘラ付 180mm	190	200
264	6-523-05	ステンスプーン ヘラ付 210mm	430	460
264	6-523-06	ステンスプーン ヘラ付 240mm	510	540
264	6-523-07	ステンスプーン ヘラ付 300mm	780	820
264	6-523-08	ステンスプーン ヘラ付 360mm	2,200	2,300
264	6-523-09	ステンスプーン ヘラ付 450mm	4,180	4,400
264	6-523-10	ステンスプーン ヘラ付 500mm	11,000	11,600
264	6-523-11	ステンスプーン ヘラ付 600mm	14,500	15,300
264	9-891-01	ラボランスパーテル180mm 平 11本	1,800	1,900
264	9-891-02	ラボランスパーテル150mm丸細 11本	1,300	1,400
264	9-891-03	ラボランスパーテル180mm丸細 11本	1,800	1,900
264	9-891-04	ラボランスパーテル210mm丸細 11本	2,200	2,300
264	9-891-05	ラボランスパーテル240mm丸細 11本	5,500	5,800
264	9-891-06	ラボランスパーテル180mm丸太 11本	3,200	3,400
331	0-167-07	薬盃 硝子製 50ml 目盛付	330	370
331	0-167-08	薬盃 硝子製 30ml 目盛付	300	340
358	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	100	110
358	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,700	2,880
358	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,000	12,900
365	0-4557-03	ステリライズロッカー S-01FN	131,000	150,000
365	0-4557-04	ステリライズロッカー W-02FN	195,000	220,000
376	8-1577-21	コンデンス除湿機AZRプラス	78,000	85,000
387	0-1191-01	除菌スプレー(アルバス) 355ml	1,650	1,800
405	0-1596-11	ピュアマットPM690G用アンダーマット	12,000	16,200
405	0-1596-12	ピュアマットPM6120G用アンダーマット	13,000	18,750
405	7-113-06	グリーンリバー A用ラバーマット	13,500	16,900
405	7-113-07	グリーンリバー B用ラバーマット	18,000	20,900
409	1-6078-01-20	放射温度計 ISK8700 II 校正証明書付	33,900	23,900
414	7-7218-01	9310 ポータブルパーティクルカウンタ	1,650,000	1,400,000
417	1-5305-02	温・風量計testo-425 セパレート	63,800	67,000
417	1-5237-15	温湿度計0516. 0210 ケース	4,000	4,200
417	1-5305-02-20	温・風量計testo-425校正証明書付	96,800	100,000
491	7-5324-01	オートクレープバッグ O1-814A	12,200	12,500
491	7-5324-02	オートクレープバッグ O1-814B	18,900	19,300
491	7-5324-03	オートクレープバッグ O1-814C	34,900	35,600
491	7-5324-04	オートクレープバッグ O1-814D	35,200	36,000
503	7-4336-01	抑制剤F-532951	3,200	3,700
514	8-8502-18	抜管抜針予防用シーネ 8169 脚用	12,000	14,000
551	7-8160-01	36780 ブラック 大容量リュック	2,500	2,800
551	7-8160-02	36780 ブルー 大容量リュック	2,500	2,800
551	7-8160-03	36780 レッド 大容量リュック	2,500	2,800
625	7-7963-01	PSA-JK12連結支柱H1200mm用	7,000	7,400
625	7-7963-02	PSA-JK15連結支柱H1500mm用	8,000	8,400
625	7-7963-03	PSA-JK18連結支柱H1800mm用	9,000	9,500
625	7-7963-06	PSA-F 安定脚(片脚タイプ)	2,200	2,400
625	7-7963-07	PSA-RF 安定脚(両脚タイプ)	3,100	3,300
625	7-7963-08	PSA-FK 安定脚(キャスタータイプ)	3,300	3,500
625	7-7963-04	PSA-2J連結金具(直線・L字連結用)	1,200	1,300
625	7-7963-05	PSA-MJ連結金具支柱併用3. 4方向用	1,000	1,100
635	8-9598-01	ドクターチェアMG-140H	42,700	44,800
641	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,800	10,300
641	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,800	10,300
758	8-7041-04	心電図用記録紙NRS210-6	4,100	4,140
758	8-7041-05	心電図用記録紙NRS216-6B	4,500	4,510
787	7-8253-01	BC300 体成分分析器ACCUNIQ	850,000	950,000
787	7-8245-01	BC380M 体成分分析器ACCUNIQ	1,850,000	1,950,000
797	1-1013-01	自動はかり SM-500	8,500	11,000
797	1-1013-02	自動はかり SM-1	7,500	10,000
797	1-1013-03	自動はかり SM-2	7,500	10,000
797	1-1013-04	自動はかり SM-4	7,500	10,000
800	7-3836-11	薬流カップワイド	15,900	16,000
808	8-8640-01	蓄尿瓶482	1,200	600
812	8-8457-01	リトマス試験紙赤 青 各20枚入	380	420
819	2-152-10	フロストスライドグラスS0318 白縁磨	6,000	5,000
822	2-5377-01	スライドボックス O3-448-1 青	1,280	1,320
822	2-5377-02	スライドボックス O3-448-2 緑	1,280	1,320
822	2-5377-03	スライドボックス O3-448-3 赤	1,280	1,320

■ナビス看護・医療用品総合カタログ2020-2021

2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
822	2-5377-04	スライドボックス 03-448-4 黄	1,280	1,320
822	2-5377-05	スライドボックス 03-448-5 白	1,280	1,320
824	1-7934-01	PP染色バット 01-818-21	1,684	1,730
835	9-694-18	自動分析用サンプルカップ 2510	5,900	4,400
835	9-694-21	自動分析用サンプルカップ2511	3,700	3,100
839	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	520	570
839	6-487-02	アルコールランプクリアタイプ	520	570
861	2-1691-01	フィンビベットF1FN-4641010N	42,300	43,200
861	2-1691-02	フィンビベットF1FN-4641020N	42,300	43,200
861	2-1691-03	フィンビベットF1FN-4641030N	42,300	43,200
861	2-1691-04	フィンビベットF1FN-4641040N	42,300	43,200
861	2-1691-05	フィンビベットF1FN-4641060N	37,300	38,000
861	2-1691-12	フィンビベットF1FN-4641140N	37,300	38,000
861	2-1691-06	フィンビベットF1FN-4641070N	37,300	38,000
861	2-1691-07	フィンビベットF1FN-4641080N	37,300	38,000
861	7-2973-01	フィンビベットF1FN-4641090N	37,300	38,000
861	2-1691-09	フィンビベットF1FN-4641100N	37,300	38,000
861	2-1691-10	フィンビベットF1FN-4641110N	42,300	43,200
861	2-1691-11	フィンビベットF1FN-4641120N	46,900	47,900
862	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	660	670
867	7-2973-01	標本容器16-320-730	5,400	6,200
867	7-2973-02	標本容器16-320-731	16,000	17,300
870	5-068-21	ハイバック S-9 130ml	150	200
870	5-068-29	ハイバック S-11	190	250
870	5-068-30	ハイバック S-15	220	280
870	5-068-31	ハイバック S-20	310	380
870	5-068-22	ハイバック S-21 430ml	320	400
870	5-068-23	ハイバック S-23 1220ml	400	500
870	5-068-24	ハイバック S-25 1470ml	450	550
870	5-068-11	ハイバック S-27 2000mL	780	950
870	5-068-32	ハイバック S-28	890	1,100
870	5-068-25	ハイバック S-31 2440ml	720	880
870	5-068-26	ハイバック S-32 3700ml	1,020	1,250
870	5-068-27	ハイバック S-33 6600ml	1,360	1,650
870	5-068-05	ハイバック S-35 2900mL	900	1,100
870	5-068-33	ハイバック S-36	620	750
870	5-068-34	ハイバック S-37	340	450
870	5-068-06	ハイバック S-38 1680mL	440	550
870	5-068-12	ハイバック S-39 16000mL	3,200	3,400
870	5-068-13	ハイバック S-132 1800mL	830	1,000
870	5-068-14	ハイバック S-133 3100mL	1,170	1,350
870	5-068-15	ハイバック S-134 4100mL	1,380	1,600
870	5-068-16	ハイバック S-222 780mL	560	680
870	5-068-17	ハイバック S-230 1550mL	1,100	1,250
871	3-1491-01	アズノールシャーレJPND90-15	7,200	7,950
871	3-1491-51	アズノールシャーレJPND90-15十箱	62,000	68,500
871	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,900	8,200
871	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	71,100	74,000
871	2-9169-04	スタンダードシャーレ80/15	350	370
875	1-7116-02	トルビーカー010040-10061A	650	590
875	1-7116-03	トルビーカー010040-20061A	700	630
875	1-7116-04	トルビーカー010040-30061A	810	730
875	1-7116-05	トルビーカー010040-50061A	1,230	1,100
889	0-3591-11	ヨーロッパ救急ワゴン用ガードル棒	12,000	15,000
911	0-3201-31	スタイルット 大	1,800	1,900
911	0-3201-32	スタイルット 小	1,800	2,200
953	8-3900-02	産科聴診器樋口式	9,000	10,000
1012	8-5444-01	テニスエルボーサポーター000-2071	1,000	1,200
1040	8-7773-01	爪切り955	980	1,400
1050	7-3792-11	ネイルダストコレクターRO-DCP	500	800
1071	8-7834-02	ステップ台H-7346	5,400	4,980
1083	8-7841-01	エクササイズマット H-9285	4,900	4,800
1155	1-9835-01	AC/DCクランプメータ M260	29,800	32,800
1204	8-4890-01	エコガーゼ4つ折り	1,000	1,100
1307	0-6962-06	ノーズピース P-307	300	350
1318	0-6962-06	ノーズピース P-307	300	350
1322	8-6566-01	大型吸引器TAF-3000SD	195,000	200,000
1323	8-9849-11	大型吸引器TAF-S型 TAF-S	235,000	250,000
1323	8-9849-12	大型吸引器TAF-S型 TAF-W	265,000	280,000
1326	0-3226-01	キック式吸引器 V-5000 (S型)	58,000	72,000
1326	0-3226-02	キック式吸引器 V-5000 (P型)	58,000	70,000
1339	0-3229-01	流量計付加湿器 N-102SB (S)	7,800	8,300
1339	0-9516-02	パイピング流量計 N-102-DXB S	9,800	10,300
1339	0-9516-04	パイピング流量計 N-102-DXP S	9,800	10,300
1339	8-9854-15	フレンドリーフロー FF-Y15ヨーク式	21,000	22,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1366	8-1777-06	医療用器材回収ボックス SC12100N	22,000	24,000
1366	8-1777-07	医療用器材回収ボックス SC12150N	25,000	26,400
1366	8-1777-01	医療用器材回収ボックス SC100N本体	35,000	39,200
1366	8-1777-02	医療用器材回収ボックス SC150N本体	41,000	45,200
1384	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,580	3,700
1384	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,240	5,400
1384	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,940	9,200
1384	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,700	12,000
1384	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,500	11,800
1384	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,700	12,000
1397	6-363-01	2連球ゴム #6	1,300	1,500
1397	6-363-02	2連球ゴム #8	1,400	1,630
1398	6-9603-01	液体洗浄剤(スキヤット) 20X 2kg	3,100	3,300
1398	6-9603-02	液体洗浄剤(スキヤット) 20X 5kg	7,100	7,500
1398	6-9603-11	液体洗浄剤 20X 20kg	27,800	29,400
1398	6-9603-03	液体洗浄剤スキヤット20X-PF 2kg	3,450	3,700
1398	6-9603-04	液体洗浄剤スキヤット20X-PF 5kg	8,100	8,500
1398	6-9603-13	液体洗浄剤 20X-PF 20kg	29,300	30,900
1398	6-9603-07	液体洗浄剤 50X-PU 2kg	3,700	3,900
1398	6-9603-08	液体洗浄剤 50X-PU 5kg	8,900	9,300
1398	6-9603-09	液体洗浄剤 20X-AB 2kg	4,000	4,200
1398	6-9603-10	液体洗浄剤 20X-AB 5kg	9,300	9,700
1398	6-9603-05	液体洗浄剤スキヤット20X-N 2kg	3,650	3,900
1398	6-9603-06	液体洗浄剤スキヤット20X-N 5kg	8,500	8,900
1398	6-9603-12	液体洗浄剤 20X-N 20kg	30,000	31,600
1553	8-2673-01	ベッドサイドレールカバー M	10,000	11,000
1553	8-2673-02	ベッドサイドレールカバー L	10,000	11,000
1575	0-7624-01	のせかえくん(移乗用ボード)Mサイズ	23,000	25,000
1578	8-4079-03	介護リフトつるべ Y6セット	428,000	470,000
1587	8-2674-01	制菌シート ホワイト	4,200	5,000
1587	8-2674-02	制菌シート ブルー	4,200	5,000
1612	0-8113-01	湯たんぽ 赤	2,020	1,900
1641	0-9518-01	吸いとる歯ブラシ 3本セット	2,100	2,300
1662	8-8336-01	うがいキャッチ770ml	800	880
1699	7-4816-11	車いすサポートシートα PSS	8,100	8,200
1723	7-3786-01	ウォーキングステッキ白	2,980	2,500
1723	7-3786-02	ウォーキングステッキ黒	2,980	2,500
1723	7-3786-03	ウォーキングステッキ青	2,980	2,500
1731	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip	2,000	1,400
1731	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip	2,000	1,400
1806	7-8368-01	ライトなおむつ交換車	73,000	95,000
1854	8-8337-01	すべり止めマットシリコン製	4,000	4,400
1855	9-115-01	ジョイントスノコ 600-0010	4,200	4,500
1855	9-115-03	ジョイントスノコ 600-0120	220	230
1855	9-115-04	ジョイントスノコ 600-0100	340	350
1855	9-115-05	ジョイントスノコ 600-0110	340	350
1912	7-4792-01	ドクターコートUQM4501-1-S	7,300	7,800
1912	7-4792-02	ドクターコートUQM4501-1-M	7,300	7,800
1912	7-4792-03	ドクターコートUQM4501-1-L	7,300	7,800
1912	7-4792-04	ドクターコートUQM4501-1-LL	7,300	7,800
1912	7-4792-05	ドクターコートUQM4501-1-EL	7,300	7,800
1912	7-4791-01	ドクターコートUQW4101-1-S	7,300	7,800
1912	7-4791-02	ドクターコートUQW4101-1-M	7,300	7,800
1912	7-4791-03	ドクターコートUQW4101-1-L	7,300	7,800
1912	7-4791-04	ドクターコートUQW4101-1-LL	7,300	7,800
1912	7-4791-05	ドクターコートUQW4101-1-EL	7,300	7,800
1928	3-9381-01	クロックス靴 10001-100_W22	3,800	4,500
1928	3-9381-02	クロックス靴 10001-100_W23	3,800	4,500
1928	3-9381-03	クロックス靴 10001-100_W24	3,800	4,500
1928	3-9381-04	クロックス靴 10001-100_W25	3,800	4,500
1928	3-9381-05	クロックス靴 10001-100_W26	3,800	4,500
1928	3-9381-06	クロックス靴 10001-100_W27	3,800	4,500
1928	3-9381-07	クロックス靴 10001-100_W28	3,800	4,500
1928	3-9381-08	クロックス靴 10001-100_W29	3,800	4,500
1928	3-9382-01	クロックス靴 10001-001_B22	3,800	4,500
1928	3-9382-02	クロックス靴 10001-001_B23	3,800	4,500
1928	3-9382-03	クロックス靴 10001-001_B24	3,800	4,500
1928	3-9382-04	クロックス靴 10001-001_B25	3,800	4,500
1928	3-9382-05	クロックス靴 10001-001_B26	3,800	4,500
1928	3-9382-06	クロックス靴 10001-001_B27	3,800	4,500
1928	3-9382-07	クロックス靴 10001-001_B28	3,800	4,500
1928	3-9382-08	クロックス靴 10001-001_B29	3,800	4,500
1928	3-9383-01	クロックス靴 10001-410_N22	3,800	4,500
1928	3-9383-02	クロックス靴 10001-410_N23	3,800	4,500
1928	3-9383-03	クロックス靴 10001-410_N24	3,800	4,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1928	3-9383-04	クロックス靴 10001-410_N25	3,800	4,500
1928	3-9383-05	クロックス靴 10001-410_N26	3,800	4,500
1928	3-9383-06	クロックス靴 10001-410_N27	3,800	4,500
1928	3-9383-07	クロックス靴 10001-410_N28	3,800	4,500
1928	3-9383-08	クロックス靴 10001-410_N29	3,800	4,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1940	8-9253-01	上履きソックスネイビーS	890	1,100
1946	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	29,000	33,000
1947	0-4394-01	ストップウォッチ 112.7001-00	28,000	33,000
1951	7-7980-01	湿布切り鉄	3,800	2,700
巻頭12	7-6276-02-66	Dfree 排尿予測プラン 貸6ヵ月	70,000	62,000



- 大阪本社
- 東京オフィス
- つくば営業所
- 福岡営業所
- 横浜支店
- 静岡営業所
- 沖縄営業所
- 名古屋支店
- 京都営業所
- 札幌営業所
- 広島営業所
- 仙台営業所
- 高松営業所

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1	6-8672-12	ビベットチップ1045-965 576入	5,900	6,300
3	2-7571-21	食品微生物検査キットDDSリキッドⅢ	998,000	1,000,000
3	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,800	67,200
3	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	13,200	13,800
3	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,400	13,700
3	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,500	13,000
10	2-8950-11	ふき取り用試薬 Ultrasnap	19,000	22,000
10	2-2558-01	迅速大腸菌・群検査キットEnSURE	98,000	120,000
10	2-2558-22	スモールインキュベーター	78,000	75,000
10	2-8950-11	ふき取り用試薬 Ultrasnap	19,000	22,000
18	2-2219-01	コンタクトスライドTC	6,160	6,270
18	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	7,320	7,730
18	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	7,320	8,570
18	2-2219-04	コンタクトスライドYM	7,320	7,450
18	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	7,320	7,450
18	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	7,320	7,450
18	2-2219-07	コンタクトスライドC	7,320	7,450
18	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	32,500	33,100
19	2-4222-01	エアサンブラー1.09227.0001	501,000	510,000
19	2-4222-02	エアサンブラー1.09191.0001	982,000	999,000
19	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	34,700	35,300
19	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	33,400	34,000
19	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	22,200	22,600
19	2-8645-05	培地空カセット ATSMC0114	36,200	36,900
20	2-2798-01	エアサンブラーRCSハイフロータッチ	801,000	815,000
20	2-2798-12	エアサンブラー専用培地TSM	29,000	29,500
20	2-2798-14	エアサンブラー専用培地SDX	29,000	29,500
20	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	29,000	29,500
20	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	29,000	29,500
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	16,000	16,400
21	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタブレット	6,380	6,520
21	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,900	14,200
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,600	13,900
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイヨン 5459	11,300	11,600
21	6-8814-47	粉末培地 SCCLP寒天 7324	16,100	16,400
21	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	10,600	10,800
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイヨン 5454	13,800	15,200
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイヨン 7661	11,800	12,100
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	50,400	55,500
21	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	14,200	15,700
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	35,600	39,200
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	52,200	57,500
21	6-8814-68	粉末培地 コバクシインドール試薬	6,570	6,710
21	6-8814-48	粉末培地 1.01295.0001	11,000	11,300
21	6-8814-49	粉末培地 1.01298.0001	7,690	8,460
21	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	14,000	15,400
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	19,000	20,900
21	6-8814-17	粉末培地ノボビオン加mEC 14582	14,400	14,800
21	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	16,200	17,900
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,900	18,600
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	57,200	58,400
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	10,200	10,500
21	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	12,400	12,700
21	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,500	11,600
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	9,230	10,200
21	6-8814-40	セラナイトシステンブイヨン7709	23,800	24,300
21	6-8814-30	粉末培地セラナイト増菌ブイヨン 7717	18,900	19,300
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイヨン基礎	11,400	11,700
21	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,700	11,000
21	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイヨン	11,800	12,100
21	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイヨン 10153	14,900	15,300
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	20,500	22,600
21	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,600	16,100
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	22,100	22,600
21	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	9,130	9,330
21	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,960	6,560
21	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	21,700	23,900
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	19,300	19,800
21	6-8814-73	粉末培地 Mブイヨン	33,400	34,100
21	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイヨン	19,800	21,800
21	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイヨン選択剤	27,800	28,400
21	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	22,600	23,100
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	14,400	15,900
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	24,100	24,700
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,700	16,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
21	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	11,400	11,700
21	6-8814-09	チオグリコレイトブイヨン108190	13,300	14,700
21	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	16,100	17,800
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	21,200	21,700
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	24,200	24,800
21	6-8814-83	粉末培地 CGYブイヨン基礎培地	11,500	12,700
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイヨン	26,800	27,400
21	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイヨン10549	19,500	20,000
21	6-8814-71	粉末培地フレージャーリステリア増菌ブイヨン	19,200	19,700
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイヨン	15,000	15,400
21	6-8814-94	粉末培地 11781	10,700	11,800
21	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	18,900	20,800
21	6-8814-86	粉末培地 12122	12,200	12,500
21	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	33,900	34,700
21	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	42,500	43,400
21	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	28,800	29,400
21	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	29,800	30,500
21	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	26,100	26,700
21	3-3493-07	粉末培地1.10455.0500	21,900	22,400
21	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	31,600	19,800
21	61-0206-52	1.05164.0100 垂テール酸カリ	52,400	53,500
21	61-0196-51	1.05287.0500 XLD 寒天培	17,700	19,500
21	61-0197-96	1.05712.0500 MR-VP	50,700	51,800
21	61-0194-44	1.05394.0500 モーゼルブイヨ	13,600	15,000
21	61-0193-54	1.10275.0500 VRBD (V	11,700	12,900
21	61-0200-36	1.05450.0500 普通寒天培地	26,200	26,800
21	61-0200-01	1.10282.0500 OF 基礎培地	25,100	25,700
23	3-3620-01	顆粒培地1.02449.0060	63,300	64,700
23	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	8,430	8,610
23	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	8,430	8,610
23	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	34,500	35,300
23	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	24,000	24,600
23	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	21,400	21,900
26	6-8814-03	培地添加剤3785-0050	4,010	4,100
35	2-5852-01	シングルパス カンピロバクター	23,800	24,100
35	2-5852-02	シングルパス E. coli O-157	22,800	23,100
35	2-5852-03	シングルパス サルモネラ	23,800	24,100
35	2-5852-11	シングルパス L. Mono	28,900	29,200
37	6-9707-01	バクテント オキシダーゼ 13300	4,230	4,320
37	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	5,640	5,760
37	3-3482-01	E. coli1.13303.0001	20,500	21,000
39	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	16,900	17,300
53	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	72,400	75,000
60	3-4755-01	高温恒温水槽HBC 5 basic	459,000	480,000
60	3-4755-02	高温恒温水槽HBC 5 control	546,000	580,000
60	3-4755-03	高温恒温水槽HBC 10 basic	487,000	500,000
60	3-4755-04	高温恒温水槽HBC 10 control	588,000	600,000
69	2-7622-01	コロニーカウンター HS120000	37,200	39,000
72	2-152-10	フロースライドグラスS0318 白縁磨	6,000	5,000
73	1-6452-01	プラスチック製カバーグラス 12-547	8,340	8,600
73	2-5377-01	スライドボックス 03-448-1 青	1,280	1,320
73	2-5377-02	スライドボックス 03-448-2 緑	1,280	1,320
73	2-5377-03	スライドボックス 03-448-3 赤	1,280	1,320
73	2-5377-04	スライドボックス 03-448-4 黄	1,280	1,320
73	2-5377-05	スライドボックス 03-448-5 白	1,280	1,320
77	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,580	3,700
77	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,240	5,400
77	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,940	9,200
77	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,700	12,000
77	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,500	11,800
77	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,700	12,000
79	7-5342-01	バイオロジカルインジケータ S3060	59,000	61,000
82	3-1689-02	PMPメスシリンダー1571	840	620
85	5-5354-02	ビベット(1本包装)13-676-10G	35,900	37,000
85	5-5354-03	ビベット(1本包装)13-675-3C	21,400	22,000
85	5-5354-04	ビベット(1本包装)13-676-10H	11,000	11,300
85	5-5354-05	ビベット(1本包装)13-676-10J	11,300	11,600
85	5-5354-06	ビベット(1本包装)13-676-10K	26,600	27,400
85	5-5354-07	ビベット(1本包装)13-676-10R	39,700	40,900
85	5-5354-12	ビベット 13-676-10B	34,800	35,800
85	5-5354-13	ビベット 13-675-2C	22,300	23,000
85	5-5354-14	ビベット 13-676-10C	27,100	27,900
85	5-5354-15	ビベット 13-676-10F	28,300	29,100
85	5-5354-16	ビベット 13-676-10M	26,600	27,400
85	5-5354-17	ビベット 13-676-10Q	42,800	44,100

■ サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
87	2-6363-01	ピペットポンプ F37904-0002	4,000	4,100
87	2-6363-02	ピペットポンプ F37904-0010	4,100	4,200
87	2-6363-03	ピペットポンプ F37904-0025	5,400	5,600
90	6-8672-12	ピペットチップ1045-965 576入	5,900	6,300
91	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	48,700	49,900
91	1-1285-11	小型遠心機 EBA200	248,000	255,000
92	6-214-03	ピーカー シバタ 100ml	380	360
92	6-214-04	ピーカー シバタ 200ml	440	410
92	6-214-05	ピーカー シバタ 300ml	530	500
92	6-214-06	ピーカー シバタ 500ml	800	750
92	6-224-01	ステンピーカー 200ML	1,050	1,100
92	6-224-02	ステンピーカー 500ML	1,880	2,000
92	6-224-03	ステンピーカー 1L	2,300	2,400
92	6-224-04	ステンピーカー 2L	3,000	3,100
92	6-224-05	ステンピーカー 3L	4,500	4,600
94	1-1412-02	三角フラスコ 1461	660	360
94	1-1412-04	三角フラスコ 1463	1,200	670
95	3-4810-01	メジューム瓶FB-800-100	540	600
95	3-4810-02	メジューム瓶FB-800-250	560	620
95	3-4810-03	メジューム瓶FB-800-500	740	820
95	3-4810-04	メジューム瓶FB-800-1000	1,040	1,150
95	3-4810-05	メジューム瓶FB-800-2000	2,200	2,420
95	3-4810-06	メジューム瓶FB-800-5000	10,900	12,000
95	3-4810-07	メジューム瓶FB-800-10000	24,200	26,620
95	3-4810-08	メジューム瓶FB33182	52,300	53,900
95	3-4810-11	交換用キャップFB0800STDCAP	6,500	7,150
95	3-4810-12	交換用ボアリング02-542-3	2,400	2,470
104	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	79,600	81,300
104	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	65,800	67,200
104	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	65,800	67,200
104	2-7557-04	滅菌済フィルター-AABG047S6	74,100	77,000
104	2-7557-05	滅菌済フィルター-AAWG047S6	74,100	75,700
104	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	46,500	47,400
104	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	45,900	46,800
104	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	45,900	46,800
104	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	45,900	46,900
104	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGW474	46,600	47,600
104	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	46,600	47,600
104	3-3442-01	ディスペンサーカーEZCURVE01	293,000	300,000
104	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	13,200	13,800
104	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,400	13,700
104	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2TT	13,400	13,700
104	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,400	14,000
104	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,500	13,000
105	3-4771-01	メンブレンフィルタ11407Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-02	メンブレンフィルタ11406Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-03	メンブレンフィルタ114H6Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-04	メンブレンフィルタ11403Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-05	メンブレンフィルタ13006Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-06	メンブレンフィルタ13005Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-07	メンブレンフィルタ13004Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-08	メンブレンフィルタ13806Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-09	メンブレンフィルタ13906Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4771-10	メンブレンフィルタ139H6Z47SCM	21,600	22,000
105	3-4770-11	マイクロザルトディスペンサ1ZE0028	16,500	17,000
106	2-7548-05	ゴム栓用アダプター 4701	7,800	8,000
106	6-8754-01	マグネットフィルターファンネル 4247	28,000	28,600
106	6-8754-02	マグネットフィルターファンネル 4241	47,000	47,900
106	6-8754-03	マグネットフィルターファンネル 4242	29,000	29,600
106	6-8754-04	マグネットフィルターファンネル 4238	31,000	31,600
106	2-7520-24	マニホールドEZFITOLD1	209,000	214,000
106	2-7520-11	マニホールドEZFITOLD3	338,000	346,000
106	2-7520-25	マニホールドEZFITOLD6	562,000	574,000
106	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,040	7,210
106	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	23,500	24,000
106	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	21,200	21,700
106	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	35,200	36,000
107	2-7521-01	ミリアックスプラス MXPPLUS01	464,000	511,000
107	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	20,100	20,200
107	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	20,100	20,200
107	2-7521-06	液体培地空力セット MXLMC0120	31,600	34,800
107	2-7521-07	固形培地空力セット MXSMC0120	34,600	34,700
107	2-7521-09	ミリアックスプラスMXSMCMC24	16,000	16,100
107	2-7521-11	ミリアックスプラスMXSMCRA48	30,700	30,800
107	2-7521-12	ミリアックスプラスMXSMCTS48	30,500	30,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
107	2-7521-14	ミリアックスプラスMXSMPIA48	32,700	33,800
107	2-7521-15	ミリアックスプラスMXSMCSD48	30,500	30,600
107	2-7521-16	ミリアックスプラスMXSMCSP48	39,900	40,000
108	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	208,000	213,000
108	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	14,300	14,700
109	1-5834-01	アスピレーター AS-01	78,000	79,000
109	1-5834-11	アスピレーター 真空計付レギュレーター	36,200	37,500
110	2-281-01	フィルターピンセット 399-0001	4,700	4,800
111	3-1491-01	アズノールシャーレJPN90-15	7,200	7,950
111	3-1491-51	アズノールシャーレJPN90-15+箱	62,000	68,500
111	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,900	8,200
111	1-7484-11	アズノール滅菌シャーレ ケース10箱入	71,100	74,000
112	2-8648-01	ペトリスライド PDMA04700	18,400	19,300
124	6-487-01	アルコールランプ 容量70mL	520	570
133	2-3878-01	乾式粉碎機チューブミルコントロール	220,000	236,000
134	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	173,000	182,000
134	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	221,000	232,000
134	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	15,500	15,900
134	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	8,000	8,200
138	3-5409-01	サンプリングバッグ EPL-3070	27,500	25,000
138	3-5409-02	サンプリングバッグ EPL-4590	33,000	30,000
138	3-5409-03	サンプリングバッグ EPL-5590	36,900	36,000
138	3-5409-04	サンプリングバッグ EPL-4512	34,500	31,000
138	3-5409-05	サンプリングバッグ EPL-5515	44,500	40,000
138	3-5409-06	サンプリングバッグ EPL-7012	48,500	44,000
138	3-5410-01	サンプリングバッグ EPR-3070	30,300	27,000
138	3-5410-02	サンプリングバッグ EPR-4590	35,500	32,000
138	3-5410-03	サンプリングバッグ EPR-5590	42,900	39,000
138	3-5410-04	サンプリングバッグ EPR-4512	41,800	38,000
138	3-5410-05	サンプリングバッグ EPR-5515	52,000	47,000
138	3-5410-06	サンプリングバッグ EPR-7012	53,000	48,000
138	3-5411-01	サンプリングバッグ遮光 EPN-4590	38,000	34,000
138	3-5411-02	サンプリングバッグ遮光 EPN-4512	40,000	36,000
138	3-5411-03	サンプリングバッグ遮光 EPN-4515	43,000	39,000
138	6-8762-01	ナスコ・ワールバックBOO 679WA	9,700	11,000
138	6-8762-02	ナスコ・ワールバックBOO 736WA	13,500	15,000
138	6-8762-03	ナスコワイマルバックパック 1255WA	21,000	23,800
138	1-1749-01	ナスコ・ワールバック B01062WA	10,500	11,900
138	1-1749-02	ナスコ・ワールバック B01065WA	15,000	17,000
138	1-1749-03	ナスコ・ワールバック B01297WA	20,000	22,700
139	2-7424-01	滅菌4オンスコンテナ 13-711-65	11,600	11,900
146	9-890-01	ラボランスプーン 150mm 11本入	1,100	1,200
146	9-890-02	ラボランスプーン 165mm 11本入	1,200	1,300
146	9-890-03	ラボランスプーン 180mm 11本入	1,800	1,900
146	9-890-04	ラボランスプーン 210mm 11本入	2,700	2,900
146	3-3439-01	ディスポ滅菌スプーン14-375-254	30,600	31,500
146	3-3439-02	ディスポ滅菌スプーン14-375-255	31,300	32,200
146	3-3439-03	ディスポ滅菌スプーン14-375-256	28,300	29,100
146	3-3439-04	ディスポ滅菌スプーン14-375-257	26,000	26,800
146	9-891-01	ラボランスパーテル180mm 平 11本	1,800	1,900
146	9-891-02	ラボランスパーテル150mm丸細 11本	1,300	1,400
146	9-891-03	ラボランスパーテル180mm丸細 11本	1,800	1,900
146	9-891-04	ラボランスパーテル210mm丸細 11本	2,200	2,300
146	9-891-05	ラボランスパーテル240mm丸細 11本	5,500	5,800
146	9-891-06	ラボランスパーテル180mm丸太 11本	3,200	3,400
146	3-3438-01	滅菌スパチュラ14-375-253	17,900	18,400
155	6-9603-01	液体洗剤(スキヤット) 20X 2kg	3,100	3,300
155	6-9603-02	液体洗剤(スキヤット) 20X 5kg	7,100	7,500
155	6-9603-03	液体洗剤スキヤット20X-PF 2kg	3,450	3,700
155	6-9603-04	液体洗剤スキヤット20X-PF 5kg	8,100	8,500
155	6-9603-05	液体洗剤スキヤット20X-N 2kg	3,650	3,900
155	6-9603-06	液体洗剤スキヤット20X-N 5kg	8,500	8,900
173	2-7597-01	流し台(電気温水器付) XJ900セット	348,000	356,000
173	2-7597-02	流し台(電気温水器付) XJ1200セット	366,000	375,000
187	2-5784-01	食品用デジタル温度計 MF1000	24,800	25,500
187	2-5784-02	食品用デジタル温度計 MF1000-M	24,800	25,500
190	2-3521-01	中心温度計 MF500	6,800	7,000
190	2-7227-01	食品用防水型中心温度計	7,700	8,100
191	2-5785-11	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2	9,500	9,800
191	2-5784-02	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A	20,500	20,800
198	3-4761-01	USB温度ロガー-0572-1843	15,500	16,000
198	3-4760-01	USB温度ロガー-0572-1844	26,500	28,000
198	3-4762-01	クラウド温度湿度ロガー0572. 2031	18,800	20,000
198	3-4762-02	クラウド温度湿度ロガー0572. 2034	39,300	40,000
198	3-4759-01	USB温度湿度衝撃ロガー-0572. 1846	39,300	41,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
203	2-5791-01	ポータブル水活活性装置 Pawkit	300,000	580,000
207	2-8989-01	デジタル食用油テスター0563・2750	64,000	66,000
207	2-9874-14	EM45-BNC 洗殿センサー	23,700	23,100
207	2-9874-16	inlabScience 高機能pH電極	37,000	37,900
207	2-9874-17	inlabScience用ケーブル	5,700	5,900
209	3-4832-01	pHイオン水質計電極STARA2146	309,000	313,000
209	3-4832-02	pHイオン水質計電極STARA2147	309,000	313,000
209	3-4833-01	pH/イオン水質計VSTAR40A2	360,000	365,000
209	3-4833-02	pH/イオン水質計8611BNWP	95,000	96,400
209	1-8202-01	アンモニア電極 9512BNWP	113,000	114,000
209	1-8202-02	シアン複合電極 9606BNWP	134,000	136,000
209	1-8202-03	フッ素複合電極 9609BNWP	134,000	136,000
209	1-8202-04	塩素複合電極 9617BNWP	120,000	121,000
209	1-8202-05	硝酸複合電極 9707BNWP	131,000	132,000
209	1-8202-06	カルシウム複合電極 9720BNWP	139,000	141,000
212	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	30,400	32,000
213	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	33,700	35,400
214	2-8884-01	pHインジケータ1.09535.0001	1,990	2,040
214	2-8884-02	pHインジケータ1.09532.0001	1,990	2,040
217	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,690	9,900
217	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,610	7,770
217	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	15,700	16,100
217	1-6771-22	エムクアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,690	4,790
217	1-6771-23	エムクアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,690	4,790
217	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	6,150	6,280
217	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	6,150	6,280
217	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	5,320	5,440
217	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,900	11,200
217	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	4,390	4,490
217	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	9,170	9,370
217	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	13,500	13,800
217	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	10,500	10,800
217	1-6771-15	エムクアント分析試験紙 ニッケル	4,280	4,370
217	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,820	7,990
217	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	5,110	5,220
217	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	10,300	10,600
217	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度	4,590	4,690
217	1-6771-24	エムクアント分析試験紙 過酸化	4,070	4,160
217	1-6771-25	エムクアント分析試験紙 硝酸	4,170	4,260
217	1-6771-26	エムクアント分析試験紙 亜硝酸	4,070	4,160
219	3-5414-01	採水用サンプリングバッグB01040WA	4,500	5,200
219	3-5414-02	採水用サンプリングバッグB01254WA	9,000	10,000
229	3-5429-01	残留タンパク質測定試薬RK-T9310A	11,000	14,000
235	6-522-01	ステンスプーン 3本組	410	440
240	2-4245-11	テストキット 1.14560.0001	13,100	13,400
240	2-4245-12	テストキット 1.01796.0001	13,100	13,400
240	2-4245-13	テストキット 1.14547.0001	13,200	13,500
240	2-4245-14	テストキット 1.00609.0001	13,200	13,500
240	2-4245-15	テストキット 1.00594.0001	13,800	14,100
240	2-4245-16	テストキット 1.14739.0001	13,200	13,500
240	2-4245-17	テストキット 1.14558.0001	13,200	13,500
240	2-4245-18	テストキット 1.14544.0001	12,900	13,200
240	2-4245-19	テストキット 1.14559.0001	13,200	13,500
240	2-4245-20	テストキット 1.14730.0001	12,500	12,800
240	2-4245-22	テストキット 1.01764.0001	17,400	17,800
240	2-4245-23	テストキット 1.01787.0001	17,400	17,800
240	2-4245-24	テストキット 1.14834.0001	14,400	14,800
240	2-4245-25	テストキット 1.14731.0001	16,700	17,100
240	2-4245-26	テストキット 1.14562.0001	17,200	17,600
240	2-4245-27	テストキット 1.00615.0001	17,600	18,000
240	2-4245-28	テストキット 1.14552.0001	15,100	15,500
240	2-4245-29	テストキット 1.14563.0001	14,800	15,200
240	2-4245-30	テストキット 1.14764.0001	14,800	15,200
240	2-4245-31	テストキット 1.00614.0001	14,800	15,200
240	2-4245-32	テストキット 1.00613.0001	17,300	17,700
240	2-4245-33	テストキット 1.14763.0001	17,300	17,700
240	2-4245-34	テストキット 1.14549.0001	13,600	13,900
240	2-4245-35	テストキット 1.14553.0001	13,800	14,100
240	2-4245-36	テストキット 1.00809.0001	13,600	13,900
240	2-4245-37	テストキット 1.14543.0001	14,700	15,100
240	2-4245-38	テストキット 1.14729.0001	15,000	15,400
240	2-4245-39	テストキット 1.14546.0001	14,000	14,300
240	2-4245-40	テストキット 1.00616.0001	13,700	14,000
242	2-4755-01	キューベットラック 18520-0000	3,300	3,450
251	3-4824-11	テクスチャーアナライザーP/2N	31,000	36,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
251	3-4824-12	テクスチャーアナライザーP/5	24,000	27,000
251	3-4824-13	テクスチャーアナライザーP/10	24,000	27,000
251	3-4824-14	テクスチャーアナライザーP/0.5	24,000	27,000
251	3-4824-15	テクスチャーアナライザーP/20P	24,000	27,000
251	3-4824-16	テクスチャーアナライザーP/36R	33,000	36,000
251	3-4824-17	テクスチャーアナライザーP/BS	140,000	144,000
251	3-4824-18	テクスチャーアナライザーA/LKB-F	70,000	77,000
251	3-4824-19	テクスチャーアナライザーA/TG	218,000	227,000
251	3-4824-20	テクスチャーアナライザーA/MPP	198,000	205,000
257	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	290,000	297,000
269	2-3128-07	42000395 0.1mol硝酸銀溶液	3,000	3,300
269	2-3129-03	液体クロマトグラフ試薬330-01516	3,050	3,100
270	2-3647-06	試薬 塩化アンモニウム010-02135	1,400	1,600
270	2-3647-24	試薬 エタノール 050-00465	1,700	1,750
284	2-3482-03	結束バンド PLT3S-C86	4,500	4,800
284	2-3482-04	結束バンド PLT4S-C86	4,900	5,000
284	2-3482-05	結束バンド PLT3H-L86	3,900	4,000
285	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパWS-B	480	420
285	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパWS-W	480	420
285	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパWS-R	480	420
285	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパWL-B	720	640
285	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパWL-W	720	640
285	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパWL-R	720	640
285	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	640	580
285	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	640	580
285	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	640	580
285	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	1,180	1,020
285	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	1,180	1,020
285	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	1,180	1,020
286	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコープ500B	800	720
286	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコープ500W	800	720
286	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコープ500R	800	720
286	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコープ1000B	1,280	1,180
286	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコープ1000W	1,280	1,180
286	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコープ1000R	1,280	1,180
286	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	17,800	15,600
286	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	17,800	15,600
286	3-4937-03	メタルディテクトショベルS-R	17,800	15,600
286	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	19,000	17,000
286	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	19,000	17,000
286	3-4937-06	メタルディテクトショベルL-R	19,000	17,000
288	2-7417-21	異物混入防止ボールペン 黒 10本	1,000	1,200
298	3-4808-02	業務用除湿機DM-30	256,250	268,500
338	2-3136-01	ブラシマットFK-03	29,000	33,200
349	3-5084-11	交換ブラシ KSW-S02-BR	30,000	31,000
350	2-3136-01	ブラシマットFK-03	29,000	33,200
359	3-4776-01	かび止めスプレーカビ止めZ	970	1,100
359	3-4775-01	かび止め剤250ml	700	740
359	3-4775-02	かび止め剤500ml	890	940
359	3-4774-01	かび取り剤250ml	660	700
359	3-4774-02	かび取り剤500ml	820	870
368	6-9659-01	ブラシ(バイキング)40521 白	1,800	2,100
368	6-9659-02	ブラシ(バイキング)40521 赤	1,800	2,100
368	6-9659-03	ブラシ(バイキング)40521 黄	1,800	2,100
368	6-9659-04	ブラシ4052109 緑	1,800	2,100
368	6-9659-05	ブラシ4052114 青	1,800	2,100
368	6-9658-06	ハンドルブラシ4054102	1,800	2,000
368	6-9658-02	ブラシ(ヘラクレス)40541 赤	1,800	2,000
368	6-9658-03	ブラシ(ヘラクレス)40541 黄	1,800	2,000
368	6-9658-04	ハンドルブラシ4054109	1,800	2,000
368	6-9658-05	ハンドルブラシ4054114	1,800	2,000
368	3-5453-01	メッシュブラシ4000014	2,300	2,450
368	3-5453-02	メッシュブラシ4000005	2,300	2,450
368	3-5453-04	メッシュブラシ4000009	2,300	2,450
368	3-5453-05	メッシュブラシ4000002	2,300	2,450
368	3-5450-01	アイロンハンドルブラシ4002414	1,750	2,000
368	3-5450-02	アイロンハンドルブラシ4002405	1,750	2,000
368	3-5450-03	アイロンハンドルブラシ4002404	1,750	2,000
368	3-5450-04	アイロンハンドルブラシ4002409	1,750	2,000
368	3-5450-05	アイロンハンドルブラシ4002402	1,750	2,000
368	3-5452-01	カウンターブラシ4048014	2,700	3,000
368	3-5452-02	カウンターブラシ4048005	2,700	3,000
368	3-5452-03	カウンターブラシ4048004	2,700	3,000
368	3-5452-04	カウンターブラシ4048009	2,700	3,000
368	3-5452-05	カウンターブラシ4048002	2,700	3,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
368	3-5451-01	スポットブラシ4139514	800	850
368	3-5451-02	スポットブラシ4139505	800	850
368	3-5451-03	スポットブラシ4139504	800	850
368	3-5451-04	スポットブラシ4139509	800	850
368	3-5451-05	スポットブラシ4139502	800	850
382	3-4861-01	カラーバケツ乳白色	2,140	2,200
382	3-4861-02	カラーバケツレッド	2,140	2,200
382	3-4861-03	カラーバケツイエロー	2,140	2,200
382	3-4861-04	カラーバケツグリーン	2,140	2,200
382	3-4861-05	カラーバケツパープル	2,140	2,200
382	3-4861-06	カラーバケツグレー	2,140	2,200
382	3-4874-01	カラーバケツフタ 乳白色	450	540
382	3-4874-02	カラーバケツフタ レッド	450	540
382	3-4874-03	カラーバケツフタ イエロー	450	540
382	3-4874-04	カラーバケツフタ グリーン	450	540
382	3-4874-05	カラーバケツフタ パープル	450	540
382	3-4874-06	カラーバケツフタ グレー	450	540
395	3-4840-01	浅型片手鍋 蓋無15cm	10,000	10,800
395	3-4840-02	浅型片手鍋 蓋無18cm	11,500	12,300
395	3-4840-03	浅型片手鍋 蓋無21cm	13,000	13,800
395	3-4840-04	浅型片手鍋 蓋無24cm	15,000	16,000
395	3-4840-05	浅型片手鍋 蓋無27cm	18,000	19,000
395	3-4839-01	深型片手鍋 蓋無15cm	11,000	11,800
395	3-4839-02	深型片手鍋 蓋無18cm	12,500	13,300
395	3-4839-03	深型片手鍋 蓋無21cm	14,000	14,800
395	3-4839-04	深型片手鍋 蓋無24cm	16,000	17,000
395	3-4839-05	深型片手鍋 蓋無27cm	22,000	23,200
395	3-4844-01	外輪鍋 蓋無24cm	19,000	20,000
395	3-4844-02	外輪鍋 蓋無27cm	22,800	24,000
395	3-4844-03	外輪鍋 蓋無30cm	30,000	31,500
395	3-4844-04	外輪鍋 蓋無33cm	34,800	36,500
395	3-4844-05	外輪鍋 蓋無36cm	40,000	42,000
395	3-4844-06	外輪鍋 蓋無39cm	48,600	51,000
395	3-4844-07	外輪鍋 蓋無42cm	52,600	56,000
395	3-4844-08	外輪鍋 蓋無45cm	57,500	61,000
395	3-4843-01	半寸胴鍋 蓋無24cm	23,800	25,000
395	3-4843-02	半寸胴鍋 蓋無27cm	27,000	28,500
395	3-4843-03	半寸胴鍋 蓋無30cm	33,000	35,000
395	3-4843-04	半寸胴鍋 蓋無33cm	37,800	40,000
395	3-4843-05	半寸胴鍋 蓋無36cm	43,800	46,000
395	3-4843-06	半寸胴鍋 蓋無39cm	54,600	57,500
395	3-4843-07	半寸胴鍋 蓋無42cm	61,400	66,000
395	3-4843-08	半寸胴鍋 蓋無45cm	71,400	76,500
395	3-4842-01	寸胴鍋 蓋無24cm	30,000	31,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
395	3-4842-02	寸胴鍋 蓋無27cm	34,000	35,500
395	3-4842-03	寸胴鍋 蓋無30cm	40,000	42,000
395	3-4842-04	寸胴鍋 蓋無33cm	45,800	48,000
395	3-4842-05	寸胴鍋 蓋無36cm	51,600	54,000
395	3-4842-06	寸胴鍋 蓋無39cm	63,700	67,500
395	3-4842-07	寸胴鍋 蓋無42cm	70,500	75,500
395	3-4842-08	寸胴鍋 蓋無45cm	82,800	89,000
395	3-4841-01	フライパン18cm	9,700	10,200
395	3-4841-02	フライパン21cm	10,400	11,000
395	3-4841-03	フライパン24cm	11,800	12,500
395	3-4841-04	フライパン27cm	13,200	14,000
395	3-4841-05	フライパン30cm	14,400	15,200
395	3-4841-06	フライパン33cm	16,000	17,000
397	5-068-21	ハイパック S-9 130ml	150	200
397	5-068-29	ハイパック S-11	190	250
397	5-068-30	ハイパック S-15	220	280
397	5-068-31	ハイパック S-20	310	380
397	5-068-22	ハイパック S-21 430ml	320	400
397	5-068-23	ハイパック S-23 1220ml	400	500
397	5-068-24	ハイパック S-25 1470ml	450	550
397	5-068-11	ハイパック S-27 2000mL	780	950
397	5-068-32	ハイパック S-28	890	1,100
397	5-068-25	ハイパック S-31 2440ml	720	880
397	5-068-26	ハイパック S-32 3700ml	1,020	1,250
397	5-068-27	ハイパック S-33 6600ml	1,360	1,650
397	5-068-05	ハイパック S-35 2900mL	900	1,100
397	5-068-33	ハイパック S-36	620	750
397	5-068-34	ハイパック S-37	340	450
397	5-068-06	ハイパック S-38 1680mL	440	550
397	5-068-12	ハイパック S-39 16000mL	3,200	3,400
397	5-068-13	ハイパック S-132 1800mL	830	1,000
397	5-068-14	ハイパック S-133 3100mL	1,170	1,350
397	5-068-15	ハイパック S-134 4100mL	1,380	1,600
397	5-068-16	ハイパック S-222 780mL	560	680
397	5-068-17	ハイパック S-230 1550mL	1,100	1,250
400	2-3409-01	ユニオンコンテナ02型 5L 容器	350	360
400	2-3409-02	ユニオンコンテナ02型 10L 容器	410	420
400	2-3409-03	ユニオンコンテナ02型 20L 容器	450	460
406	2-8869-01	折りたたみリヤカー HC-906N	88,200	97,000
406	2-8869-02	折りたたみリヤカー HC-906NA	103,000	113,300
415	9-046-21	洗眼器 24865-0000	8,400	8,700
415	9-046-31	洗眼器用交換ボトル 24850-0000	2,350	2,450
419	8-5366-01	消防カバー 24869-0000	21,600	22,600



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所

価格改定表

サニーフーズ2020パンフレット

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■サニーフーズ2020パンフレット

2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
10	2-7417-21	異物混入防止ボールペン 黒 10本	1,000	1,200
12	3-4941-01	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-B	480	420
12	3-4941-02	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-W	480	420
12	3-4941-03	メタルディテクトワイドスクレーパーWS-R	480	420
12	3-4941-04	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-B	720	640
12	3-4941-05	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-W	720	640
12	3-4941-06	メタルディテクトワイドスクレーパーWL-R	720	640
13	3-4940-01	メタルディテクトスクレーパーS-B	640	580
13	3-4940-02	メタルディテクトスクレーパーS-W	640	580
13	3-4940-03	メタルディテクトスクレーパーS-R	640	580
13	3-4940-04	メタルディテクトスクレーパーL-B	1,180	1,020
13	3-4940-05	メタルディテクトスクレーパーL-W	1,180	1,020
13	3-4940-06	メタルディテクトスクレーパーL-R	1,180	1,020
13	3-4939-01	メタルディテクトハンドスコップ500B	800	720
13	3-4939-02	メタルディテクトハンドスコップ500W	800	720
13	3-4939-03	メタルディテクトハンドスコップ500R	800	720
13	3-4939-04	メタルディテクトハンドスコップ1000B	1,280	1,180
13	3-4939-05	メタルディテクトハンドスコップ1000W	1,280	1,180
13	3-4939-06	メタルディテクトハンドスコップ1000R	1,280	1,180
13	3-4937-01	メタルディテクトショベルS-B	17,800	15,600
13	3-4937-02	メタルディテクトショベルS-W	17,800	15,600
13	3-4937-03	メタルディテクトショベルS-R	17,800	15,600
13	3-4937-04	メタルディテクトショベルL-B	19,000	17,000
13	3-4937-05	メタルディテクトショベルL-W	19,000	17,000
13	3-4937-06	メタルディテクトショベルL-R	19,000	17,000
29	61-3596-28	4002000 ネイルブラシ	2,000	2,100
29	61-3596-29	4002100 ネイルブラシキット	3,500	3,700
31	3-5453-01	メッシュブラシ4000014	2,300	2,450
31	3-5453-02	メッシュブラシ4000005	2,300	2,450
31	3-5453-04	メッシュブラシ4000009	2,300	2,450
31	3-5453-05	メッシュブラシ4000002	2,300	2,450
31	4-1213-01	4000114 メッシュブラシ 青	2,800	3,000
31	4-1213-02	4000105 メッシュブラシ 赤	2,800	3,000
31	4-1213-03	4000104 メッシュブラシ 黄	2,800	3,000
31	4-1213-04	4000109 メッシュブラシ 緑	2,800	3,000
31	4-1213-05	4000102 メッシュブラシ 白	2,800	3,000
36	61-3596-97	363883105スウィベルデッキブラシ	4,300	4,500
36	61-3596-98	363883104スウィベルデッキブラシ	4,300	4,500
36	61-3596-99	363883109スウィベルデッキブラシ	4,300	4,500
36	61-3597-01	363883102スウィベルデッキブラシ	4,300	4,500
36	4-1214-01	3656714 フロアスクイジー 青	4,600	4,800
36	4-1214-02	3656705 フロアスクイジー 赤	4,600	4,800
36	4-1214-03	3656704 フロアスクイジー 黄	4,600	4,800
36	4-1214-04	3656709 フロアスクイジー 緑	4,600	4,800
36	4-1214-05	3656702 フロアスクイジー 白	4,600	4,800
36	4-1215-01	3656814 フロアスクイジー 青	5,700	5,900
36	4-1215-02	3656805 フロアスクイジー 赤	5,700	5,900
36	4-1215-03	3656804 フロアスクイジー 黄	5,700	5,900
36	4-1215-04	3656809 フロアスクイジー 緑	5,700	5,900
36	4-1215-05	3656802 フロアスクイジー 白	5,700	5,900
36	61-3597-62	4122514ファイバーハンドル122青	3,000	3,300
36	61-3597-63	4122505ファイバーハンドル122赤	3,000	3,300
36	61-3597-64	4122504ファイバーハンドル122黄	3,000	3,300
36	61-3597-65	4122509ファイバーハンドル122緑	3,000	3,300
36	61-3597-66	4122500ファイバーハンドル122白	3,000	3,300
45	2-2558-01	迅速大腸菌・群検査キットEnSURE	98,000	120,000
45	2-2558-22	スモールインキュベーター	78,000	75,000
46	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	16,000	16,400
46	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	16,100	17,800
46	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	9,230	10,200
46	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	16,100	16,400
46	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	11,400	11,700
46	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,700	11,000
46	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	12,400	12,700
46	3-3493-08	粉末培地1. 05406. 0500	31,600	19,800
47	3-3484-02	試験用液体培地1. 46220. 0100	23,000	23,500
48	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	13,200	13,800
48	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	13,400	13,700
48	2-7522-03	アンブル培地 MHA000P2T	13,400	13,700
48	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	13,400	14,000
48	2-7522-05	アンブル培地 PD20047SO	12,500	13,000
53	3-1491-01	アズノールシャーレJPND90-15	7,200	7,950
53	3-1491-51	アズノールシャーレJPND90-15十箱	62,000	68,500
53	1-7484-01	アズノール滅菌シャーレ GD90-15	7,900	8,200
68	6-8762-01	ナスコ・ワールバックBOO 679WA	9,700	11,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
68	6-8762-02	ナスコ・ワールバックBOO 736WA	13,500	15,000
68	6-8762-03	ナスコワイマルバックパック 1255WA	21,000	23,800
68	1-1749-01	ナスコ・ワールバック B01062WA	10,500	11,900
68	1-1749-02	ナスコ・ワールバック B01065WA	15,000	17,000
68	1-1749-03	ナスコ・ワールバック B01297WA	20,000	22,700
68	2-6371-01	サンプリングバッグ B01339WA	12,000	13,600
68	2-6371-02	サンプリングバッグ B01341WA	17,000	19,000
69	3-5411-01	サンプリングバッグ遮光 EPN-4590	38,000	34,000
69	3-5411-02	サンプリングバッグ遮光 EPN-4512	40,000	36,000
69	3-5411-03	サンプリングバッグ遮光 EPN-4515	43,000	39,000
69	3-5409-01	サンプリングバッグ EPL-3070	27,500	25,000
69	3-5409-02	サンプリングバッグ EPL-4590	33,000	30,000
69	3-5409-03	サンプリングバッグ EPL-5590	36,900	36,000
69	3-5409-04	サンプリングバッグ EPL-4512	34,500	31,000
69	3-5409-05	サンプリングバッグ EPL-5515	44,500	40,000
69	3-5409-06	サンプリングバッグ EPL-7012	48,500	44,000
69	3-5410-01	サンプリングバッグ EPR-3070	30,300	27,000
69	3-5410-02	サンプリングバッグ EPR-4590	35,500	32,000
69	3-5410-03	サンプリングバッグ EPR-5590	42,900	39,000
69	3-5410-04	サンプリングバッグ EPR-4512	41,800	38,000
69	3-5410-05	サンプリングバッグ EPR-5515	52,000	47,000
69	3-5410-06	サンプリングバッグ EPR-7012	53,000	48,000
69	61-5080-42	V31XH202JP デジタルはかり	52,400	54,000
69	61-5080-43	V31XH2JP デジタルはかり	52,400	54,000
69	61-5080-44	V31X3JP デジタルはかり	44,700	46,100
69	61-5080-45	V31X6JP デジタルはかり	46,900	48,300
69	61-5080-46	V31XW301JP デジタルはかり	49,200	50,700
69	61-5080-47	V31XW3JP デジタルはかり	49,200	50,700
69	61-5080-48	V31XW6JP デジタルはかり	49,200	50,700
70	2-7520-24	マニホールDEZFITHOLD1	209,000	214,000
70	2-7520-11	マニホールDEZFITHOLD3	338,000	346,000
70	2-7520-25	マニホールDEZFITHOLD6	562,000	574,000
70	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	7,040	7,210
70	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	23,500	24,000
70	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	21,200	21,700
70	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	35,200	36,000
70	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	208,000	213,000
70	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	14,300	14,700
70	4-1287-01	66278 メンブレンフィルター	23,000	23,500
70	4-1287-02	66068 メンブレンフィルター	80,000	81,600
70	4-1287-03	68121 メンブレンフィルター	60,000	61,200
71	3-3442-01	ディスプレイカーブEZCURVE01	293,000	300,000
71	2-7518-07	フィルター 白 EZGSWG474	46,500	47,400
71	2-7518-02	フィルター 白 EZHAWG474	45,900	46,800
71	2-7518-03	フィルター 黒 MSP000814	45,900	46,800
71	2-7518-04	フィルター 緑 EZHAGG474	45,900	46,900
71	2-7518-05	フィルター 白 EZAAGW474	46,600	47,600
71	2-7518-06	フィルター 黒 EZAABG474	46,600	47,600
71	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPLUS01	464,000	511,000
71	2-7521-04	フィルターファンネル MXGSWG124	20,100	20,200
71	2-7521-03	フィルターファンネル MXHABG124	20,100	20,200
71	2-7521-06	液体培地空カセット MXLMCO120	31,600	34,800
71	2-7521-07	固形培地空カセット MXSMCO120	34,600	34,700
71	2-7521-09	ミリフレックスプラスMXSMCMC24	16,000	16,100
71	2-7521-11	ミリフレックスプラスMXSMCRA48	30,700	30,800
71	2-7521-12	ミリフレックスプラスMXSMCTS48	30,500	30,600
71	2-7521-14	ミリフレックスプラスMXSMPIA48	32,700	33,800
71	2-7521-15	ミリフレックスプラスMXSMCSD48	30,500	30,600
71	2-7521-16	ミリフレックスプラスMXSMCSP48	39,900	40,000
71	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	173,000	182,000
71	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	221,000	232,000
71	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDINJM1	15,500	15,900
71	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDI02ADAP	8,000	8,200
75	4-1230-01	T826-T4 赤外線放射温度計	21,800	22,900
75	4-1230-01-20	T826-T4 赤外線放射温度計校正書付	36,800	37,900
75	2-3537-02	折りたたみ式温度計 testo104	12,200	12,900
75	2-3537-02-20	testo104 折畳式温度計校正書付	22,200	22,900
77	2-5785-11	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2	9,500	9,800
77	2-5785-12	防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A	20,500	20,800
77	1-6078-01-20	放射温度計 ISK8700 II校正証明書付	33,900	23,900
88	2-8989-01	デジタル食用油テスター0563・2750	64,000	66,000
89	1-5037-41	ブルックデジタル粘度計 LVDV1M	580,000	640,000
89	1-5037-42	ブルックデジタル粘度計 RVDV1M	580,000	640,000
89	1-5037-43	ブルックデジタル粘度計 HADV1M	580,000	640,000
89	1-5037-44	ブルックデジタル粘度計 HBDV1M	580,000	640,000

■ サニーフーズ2020パンフレット

2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	1-5037-51	ブルックデジタル粘度計 LVDVE	450,000	520,000
89	1-5037-52	ブルックデジタル粘度計 RVDVE	450,000	520,000
89	1-5037-53	ブルックデジタル粘度計 HADVE	450,000	520,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	1-5037-54	ブルックデジタル粘度計 HBDVE	450,000	520,000
89	3-5414-01	採水用サンプリングバッグB01040WA	4,500	5,200
89	3-5414-02	採水用サンプリングバッグB01254WA	9,000	10,000



- 大阪本社
- 東京オフィス 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
- つくば営業所 静岡営業所 京都営業所 広島営業所 高松営業所
- 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

アスレ研究設備カタログ2020

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
320	1-8714-01	クリーンブース CL-901	541,000	568,000
320	1-8714-11	HEPAフィルター CL-901-2	43,700	45,900
320	61-0480-98	CL-901-9プレフィルター	4,600	4,830
320	1-8714-13	間仕切りカーテン CL-901-4	23,900	25,100
336	3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,300	5,600
336	3-2000-02	ステンレスハンガー タグ無し	5,000	5,200
336	3-2000-03	ステンレスハンガー 円型タグ付き	6,200	6,400

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京オフィス

つくば営業所

福岡営業所

横浜支店

静岡営業所

沖縄営業所

名古屋支店

京都営業所

札幌営業所

広島営業所

仙台営業所

高松営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2019

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
60	2-2133-01	APクリーンディスポソックスMDS100	9,800	10,400
61	3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,300	5,600
66	1-4251-11	粘着マット用フレーム450×900用 青	9,400	11,900
66	1-4251-12	粘着マット用フレーム600×900用 青	9,800	11,600
66	1-4251-13	粘着マット用フレーム600×1200用青	10,800	13,200
74	1-7057-53	APフッ素シールテープ 13×15	860	1,000
79	3-1815-03	白メリヤスウエス W0420E	7,600	9,800
79	7-6200-01	アズワンのペーパータオル 200枚入	100	110
79	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,700	2,880
79	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,000	12,900

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京オフィス

つくば営業所

福岡営業所

横浜支店

静岡営業所

沖縄営業所

名古屋支店

京都営業所

札幌営業所

広島営業所

仙台営業所

高松営業所

価格改定表

アズツール 生産現場向け副資材カタログ2018-2019

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
28	3-1815-03	白メリヤスウエス W0420E	7,600	9,800
31	2-9527-01	液体吸収シートGB100M	13,500	15,600
31	2-9527-02	液体吸収シートOB100M	13,500	15,600
31	2-9527-03	液体吸収シートCB100M	19,800	22,000
31	3-1581-01	液体吸収ロールGR250	12,000	13,500
31	3-1581-02	液体吸収ロールOR250	12,000	13,500
31	3-1581-03	液体吸収ロールCR250	19,800	22,400
31	3-1583-01	液体吸収ソックスGQ20	14,700	20,300
31	3-1583-02	液体吸収ソックスOS20	14,700	20,300
31	3-1583-03	液体吸収ソックスCS20	25,000	26,700
31	2-985-01	緊急液体吸収キットGSK6E	19,800	23,000
31	2-985-02	緊急液体吸収キットOSK6E	19,800	21,000
31	2-985-03	緊急液体吸収キットCSK6E	22,000	24,000
51	4-536-09	チャック付袋 CB200280	490	590
51	4-536-10	チャック付袋 CB240340	720	800
56	3-5337-01	耐火金庫 119EN88	32,000	33,500
56	3-5337-02	耐火金庫 125EN88	34,000	35,300
56	3-5337-03	耐火金庫 530EN88	40,000	42,500
72	3-8963-01	サーモグラフィONE PRO iOS対応	49,800	53,400
72	3-8963-02	サーモグラフィ ONE PRO	49,800	53,400
76	3-7221-01	スマートプローブ 905i	10,200	11,000
76	3-7221-02	スマートプローブ 115i	7,800	8,000
76	3-7221-03	スマートプローブ 605i	11,700	12,000
76	3-7221-04	スマートプローブ 405i	14,100	15,000
76	3-7221-05	スマートプローブ 410i	11,700	12,000
76	3-7221-06	スマートプローブ 510i	13,300	14,000
76	3-7221-07	スマートプローブ 549i	9,400	10,000
82	2-9530-01	カウンティングスケールCPB6K0. 1N	68,000	69,700
82	2-9530-02	カウンティングスケールCPB15K0. 2N	68,000	69,700
82	2-9530-03	カウンティングスケールCPB30K0. 5N	68,000	69,700
84	3-6697-01	高性能直流安定化電源 DCP3003	32,000	33,000
84	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	33,000	35,000
86	3-9714-01	ワイヤレスデジタルノギス 16EWRi	28,000	19,700
86	3-691-01	i-Stick 受信器	12,200	11,600
119	3-7201-01	エアプレッシャーポンプ APD-20	73,500	82,000
119	61-9448-99	APD-25 吐出専用ドラムポンプ加圧式	105,000	127,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
119	61-9449-73	APD-20N 吐出専用ドラムポンプ	80,000	88,600
119	61-9449-05	APD-25N 吐出専用ドラムポンプ加圧式	134,000	147,000
119	61-9449-69	APD-20G 吐出専用ドラムポンプ	101,000	111,000
119	61-9449-02	APD-25G 吐出専用ドラムポンプ加圧式	144,000	159,000
119	61-9449-72	APD-20GN 吐出専用ドラムポンプ	93,000	103,000
119	61-9449-04	APD-25GN 吐出専用ドラムポンプ	152,000	165,000
122	3-1880-01	速乾さび止めスプレーさび色	670	700
122	3-1880-02	速乾さび止めスプレーネズミ	670	700
125	3-1871-01	水性多目的塗料アイボリー0. 7	1,670	1,700
125	3-1871-02	水性多目的塗料赤0. 7	1,670	1,700
125	3-1871-03	水性多目的塗料黄色0. 7	1,670	1,700
125	3-1871-04	水性多目的塗料グレー0. 7	1,670	1,700
125	3-1871-05	水性多目的塗料黒0. 7	1,670	1,700
125	3-1871-06	水性多目的塗料白0. 7	1,670	1,700
125	3-1872-01	水性多目的塗料アイボリー1. 6	3,190	3,400
125	3-1872-02	水性多目的塗料赤1. 6	3,190	3,400
125	3-1872-03	水性多目的塗料黄色1. 6	3,190	3,400
125	3-1872-04	水性多目的塗料グレー1. 6	3,190	3,400
125	3-1872-05	水性多目的塗料黒1. 6	3,190	3,400
125	3-1872-06	水性多目的塗料白1. 6	3,190	3,400
125	3-1879-01	ラッカースプレーSL白	390	450
125	3-1879-02	ラッカースプレーSL黒	390	450
125	3-1879-03	ラッカースプレーSLつや消し黒	390	450
125	3-1879-04	ラッカースプレーSL赤	390	450
125	3-1879-05	ラッカースプレーSL黄	390	450
125	3-1879-06	ラッカースプレーSL青	390	450
125	3-1879-07	ラッカースプレーSLグレー	390	450
125	3-1879-08	ラッカースプレーSL緑	390	450
125	3-1879-09	ラッカースプレーSLNEWレッド	390	450
125	3-1879-10	ラッカースプレーSL空色	390	450
125	3-1879-11	ラッカースプレーSLシルバー	390	450
125	3-1879-12	ラッカースプレーSL透明	390	450
125	3-1882-01	シルバージnkスプレーシルバー	1,200	1,300
125	3-1881-01	垂鉛メッキ化粧スプレーシルバー	1,100	1,200
125	3-1883-01	シンナースプレーL	740	800



- 大阪本社
- 東京オフィス □横浜支店 □名古屋支店 □札幌営業所 □仙台営業所
- つくば営業所 □静岡営業所 □京都営業所 □広島営業所 □高松営業所
- 福岡営業所 □沖縄営業所

価格改定表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2020年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
7	61-6720-68	1209900 カップクリーン 大	530	620
10	7-5715-01	UDグリップ包丁 UC-4500グリーン	4,500	5,000
10	7-5715-02	UDグリップ包丁 UC-4500オレンジ	4,500	5,000
10	7-5715-03	UDグリップ包丁 UC-4500イエロー	4,500	5,000
20	7-6200-01	アズワンのペーパータオル1200枚入	100	110
20	7-6200-02	アズワンのペーパータオル1CS 30袋	2,700	2,880
20	7-6200-03	アズワンのペーパータオル5CS 150袋	12,000	12,900
32	7-6069-04	お〜いお茶 9886 2L	1,980	2,100
32	7-5764-01	烏龍茶 FU2PN 2L	1,980	2,100
32	7-5770-01	なっちゃん FYLPE りんご	2,640	2,800
32	7-5770-02	なっちゃん FYTPG オレンジ	2,640	2,800
33	7-6070-01	ゴールドブレンド 012342580	1,406	1,600
33	7-6070-11	ゴールドブレンド12228539詰め替え	1,340	1,420
33	7-5761-01	グラニュー糖 461200 1kg	350	400
48	7-5534-01	ビバラックプラス E560	60,000	80,000
48	0-9518-01	吸いとる歯ブラシ 3本セット	2,100	2,300
58	8-8336-01	うがいキャッチ770ml	800	880
83	8-8337-01	すべり止めマットシリコン製	4,000	4,400
85	9-115-01	ジョイントスノコ 600-0010	4,200	4,500
85	9-115-03	ジョイントスノコ 600-0120	220	230
85	9-115-04	ジョイントスノコ 600-0100	340	350
85	9-115-05	ジョイントスノコ 600-0110	340	350
96	7-5549-01	リクライニングベッド AX-BE635N	76,000	49,800
96	7-5550-01	リクライニングベッド AX-BE634N	55,000	39,800
96	7-5853-01	桐すのこベッド AX-BF1006	26,400	19,800
97	7-5982-01	くつろぐマットレス AX-BM471	47,800	39,800
97	7-5982-02	くつろぐマットレス AX-BM461	35,500	29,800
97	8-2673-01	ベッドサイドレールカバー M	10,000	11,000
97	8-2673-02	ベッドサイドレールカバー L	10,000	11,000
101	8-2674-01	制菌シート ホワイト	4,200	5,000
101	8-2674-02	制菌シート ブルー	4,200	5,000
102	7-5539-01	マットカバー AX-BZ730OR	5,800	3,800
102	7-5539-02	マットカバー AX-BZ730YE	5,800	3,800
102	7-5539-03	マットカバー AX-BZ730BL	5,800	3,800
102	7-5539-04	マットカバー AX-BZ730LB	5,800	3,800
102	7-5539-05	マットカバー AX-BZ730PP	5,800	3,800
102	7-5539-06	マットカバー AX-BZ730LA	5,800	3,800
102	7-5539-07	マットカバー AX-BZ730IB	5,800	3,800
108	8-4079-03	介護リフトつるペー Y6セット	428,000	470,000
108	0-7624-01	のせかえくん(移乗用ボード)Mサイズ	23,000	25,000
110	7-5854-01	ベッドサイドテーブル AX-BT19	30,000	19,800
110	7-5553-01	アーチ型フリーデスク AX-BT23	12,500	10,800
110	7-5553-02	アーチ型フリーデスク AX-BT26	14,000	12,960
115	7-2248-01	ピタ・マットレス PTM83FA	105,000	125,000
115	7-2248-02	ピタ・マットレス PTM91FA	110,000	130,000
115	7-2248-03	ピタ・マットレス PTZ83FA	72,000	83,000
115	7-2248-04	ピタ・マットレス PTZ91FA	77,000	88,000
115	7-2248-05	ピタ・マットレス PTM83NA	100,000	120,000
115	7-2248-06	ピタ・マットレス PTM91NA	105,000	125,000
115	7-2248-07	ピタ・マットレス PTZ83NA	67,000	77,000
115	7-2248-08	ピタ・マットレス PTZ91NA	72,000	83,000
115	7-2249-01	ピタ・マットレス PTMT83FA	120,000	141,000
115	7-2249-02	ピタ・マットレス PTMT91FA	130,000	152,000
115	7-2249-03	ピタ・マットレス PTZT83FA	85,000	96,000
115	7-2249-04	ピタ・マットレス PTZT91FA	90,000	102,000
129	0-8113-01	湯たんぽ 赤	2,020	1,900
164	7-2245-01	シートクッション PTO01A	8,400	9,300
164	7-2245-02	シートクッション PTO01B	8,400	9,300
164	7-2245-03	シートクッション PTO01C	8,400	9,300
164	7-2245-04	シートクッション PTO01P	8,400	9,300
164	7-2246-01	シートクッション PTO02A	10,000	11,000
164	7-2246-02	シートクッション PTO02B	10,000	11,000
164	7-2246-03	シートクッション PTO02C	10,000	11,000
164	7-2246-04	シートクッション PTO02P	10,000	11,000
164	7-2247-01	シートクッション PTO03A	15,700	17,300
164	7-2247-02	シートクッション PTO03B	15,700	17,300
164	7-2247-03	シートクッション PTO03C	15,700	17,300
164	7-2247-04	シートクッション PTO03P	15,700	17,300
190	8-8576-11	ロフトスタンドクラッチGrip	2,000	1,400
202	7-5574-01	ラポーター S320クリーム 22cm	4,000	3,500
202	7-5574-02	ラポーター S320クリーム 22.5cm	4,000	3,500
202	7-5574-03	ラポーター S320クリーム 23cm	4,000	3,500
202	7-5574-04	ラポーター S320クリーム 23.5cm	4,000	3,500
202	7-5574-05	ラポーター S320クリーム 24cm	4,000	3,500
202	7-5574-06	ラポーター S320クリーム 24.5cm	4,000	3,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
202	7-5574-07	ラポーター S320クリーム 25cm	4,000	3,500
202	7-5575-01	ラポーター S320ラベンダー 22cm	4,000	3,500
202	7-5575-02	ラポーター S320ラベンダー 22.5cm	4,000	3,500
202	7-5575-03	ラポーター S320ラベンダー 23cm	4,000	3,500
202	7-5575-04	ラポーター S320ラベンダー 23.5cm	4,000	3,500
202	7-5575-05	ラポーター S320ラベンダー 24cm	4,000	3,500
202	7-5575-06	ラポーター S320ラベンダー 24.5cm	4,000	3,500
202	7-5575-07	ラポーター S320ラベンダー 25cm	4,000	3,500
202	7-5576-01	ラポーター S320グレー 22cm	4,000	3,500
202	7-5576-02	ラポーター S320グレー 22.5cm	4,000	3,500
202	7-5576-03	ラポーター S320グレー 23cm	4,000	3,500
202	7-5576-04	ラポーター S320グレー 23.5cm	4,000	3,500
202	7-5576-05	ラポーター S320グレー 24cm	4,000	3,500
202	7-5576-06	ラポーター S320グレー 24.5cm	4,000	3,500
202	7-5576-07	ラポーター S320グレー 25cm	4,000	3,500
202	7-5577-08	ラポーター S320刺繍無グレー 25.5cm	4,500	3,500
202	7-5577-09	ラポーター S320刺繍無グレー 26cm	4,500	3,500
202	7-5577-10	ラポーター S320刺繍無グレー 26.5cm	4,500	3,500
202	7-5577-11	ラポーター S320刺繍無グレー 27cm	4,500	3,500
206	7-1700-01	安心スロープ ゆるやか 768	7,500	7,900
206	7-1700-02	安心スロープ ゆるやか 975	8,000	8,200
206	7-1700-03	安心スロープ ゆるやか 767	10,500	12,300
207	7-1678-01	安心スロープ フリーサイズ 679	10,000	12,000
208	7-5551-01	立上がり補助グリップ AX-BZ22	15,000	8,800
208	7-5983-01	立上がり補助バー AX-BZ35	26,000	17,800
220	7-2660-01	やわらか補高便座 EWC400R	7,800	8,250
220	7-2660-02	やわらか補高便座 EWC401R	7,800	8,250
220	7-2672-01	補高便座 EWC450R	21,200	22,500
220	7-2672-02	補高便座 EWC451S	21,200	22,500
220	7-2672-03	補高便座 EWC440R	21,200	22,500
220	7-2672-04	補高便座 EWC441S	21,200	22,500
237	8-6676-31	クレンジャー やわらかクロス65200小分け	730	790
250	8-1577-21	コンデンス除湿機AZRプラス	78,000	85,000
252	0-1191-01	除菌スプレー(アルパス) 355ml	1,650	1,800
303	0-6962-06	ノーズピース P-307	300	350
307	0-6962-06	ノーズピース P-307	300	350
329	8-7773-01	爪切り955	980	1,400
340	8-9253-01	上履きソックスネイビーS	890	1,100
341	8-2810-11	看護・介護記録用紙M07118テレサ3	7,000	7,200
341	8-2810-12	看護・介護記録用紙B20118ナーシィ1	7,000	7,200
341	8-2810-13	看護・介護記録用紙M03118リズムィ1	5,600	5,800
341	8-2810-14	看護・介護記録用紙B21118ナーシィ2	10,800	11,000
350	8-9599-01	ラウンドスツールHP-330LG PK	9,800	10,300
350	8-9599-02	ラウンドスツールHP-330LG LB	9,800	10,300
373	62-2445-42	AC1B樹脂台車 アクロキャリー ブルー	5,250	5,360
373	62-2445-43	AC1BK樹脂台車 ブラック	5,250	5,360
373	62-2445-47	AC1P樹脂台車 アクロキャリーピンク	5,250	5,360
381	8-7834-02	ステップ台H-7346	5,400	4,980
384	7-1967-01	ソフトメディスンボール H-7250	1,230	1,300
384	7-1967-02	ソフトメディスンボール H-7251	1,580	1,800
384	7-1967-03	ソフトメディスンボール H-7252	2,230	2,500
384	8-7841-01	エクササイズマット H-9285	4,900	4,800
391	7-5881-01	ハンドリリース HV-RH002 セット	5,300	3,950
391	7-5881-02	ハンドリリース HV-RH003 本体	4,500	3,650
391	7-5881-11	ハンドリリース HB-523 ポンプ	800	300
399	7-5957-01	ミュージックベル CBR-20T	17,500	19,000
410	61-6039-32	56870 しめなわ作り	590	600
410	7-5937-01	ぐんぐん風 2398	250	240
410	61-5999-26	15 こいのぼりピンク	440	450
410	61-5999-27	16 こいのぼりブルー	440	450
410	61-5999-28	21 みんなで作るこいのぼり	4,700	4,780
411	61-6009-46	2460 クリスマスツリー作り	460	450
411	61-6000-17	417 クリスマスリース作り	400	390
411	61-6017-10	7504 百人一首カードゲーム(CD付)	1,750	1,720
411	7-5744-01	ことわざカードかるた 2567	560	540
411	61-6009-21	2423 けん玉	670	660
412	61-6009-30	2434 お手玉5色組	800	780
414	7-5434-02	マグネット吹き矢 B2516	22,700	24,200
415	7-1975-11	ターゲットゲーム B-6191	2,580	2,700
416	61-6039-12	27006 マーカーマグ大	1,280	1,270
417	61-6009-48	2463 民芸万華鏡	400	390
418	61-6013-21	3604 らくらく墨液180cc	300	290
421	7-5121-02	油性マーカーCビPB-PM-42DX10	1,040	1,050
429	7-5501-01	名刺ホルダーPOSITYP3メィ335B	1,310	1,380
429	7-5501-02	ホルダーPOSITYP3メィ-335DM	1,310	1,380

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
429	7-5501-03	ホルダー-POSITYP3メイ-335LB	1,310	1,380
429	7-5501-04	ホルダー-POSITYP3メイ-335LG	1,310	1,380
429	7-5501-05	名刺ホルダー-POSITYP3メイ335P	1,310	1,380
429	7-5501-06	ホルダー POSITYP3メイ335YR	1,310	1,380
429	7-5502-01	名刺ホルダー-POSITYP3メイ355B	1,610	1,700
429	7-5502-02	ホルダー-POSITYP3メイ-355DM	1,610	1,700
429	7-5502-03	ホルダー-POSITYP3メイ-355LB	1,610	1,700
429	7-5502-04	ホルダー-POSITYP3メイ-355LG	1,610	1,700
429	7-5502-05	名刺ホルダー-POSITYP3メイ355P	1,610	1,700
429	7-5502-06	ホルダー-POSITYP3メイ-355YR	1,610	1,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
434	61-0586-37	ケント封筒 角2 100枚パック	1,410	1,530
434	61-0586-39	ケント封筒 角3 100枚パック	1,270	1,340
434	61-0586-38	ケント封筒テープ付 角2 100枚入	2,360	2,480
434	61-0586-41	ケント封筒テープ付 長3 100枚入	810	860
451	3-7827-01	ウォータータンク 81441621	1,570	1,700
451	61-6584-83	404310 水杓子 13cm	800	850
451	61-6713-92	752610 湯沸し8.0L	9,600	10,500
452	3-7830-11	モバイルシャワー YD(DC専用)	3,900	4,300
453	3-7824-01	簡易テント 71459002Type-M	13,500	14,500
453	3-7824-02	簡易テント 71457622 220-L	29,000	34,500

アズワン株式会社

大阪本社

東京オフィス

つくば営業所

福岡営業所

横浜支店

静岡営業所

沖縄営業所

名古屋支店

京都営業所

札幌営業所

広島営業所

仙台営業所

高松営業所

価格改定表

レンタルパンフレット2020

2020年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2020年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3	1-4458-01-66	ZFDJSTDKT貸30日(3ヵ月契約)	20,000	21,000
18	62-4128-95-60	簡易圧縮試験機SH-30貸5日	111,000	110,600
22	4-627-01-60	スコープ DSX110 ×1貸5日	429,900	424,300
22	4-627-03-60	スコープ DSX110 ×10貸5日	424,300	429,900
29	62-3798-35-60	3次元風向風速計SAT-600貸5日	97,750	101,550
29	62-1628-54-60	超音波風速計 WA-790貸5日	182,850	183,050
30	2-1558-13-60	MODEL6501/6543貸5日	32,300	32,500
43	62-3798-66-60	KADEC21-UP-C貸5日	57,700	52,300
49	7-6276-02-66	Dfree 排尿予測プラン 貸6ヵ月	70,000	62,000

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所