

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2021
サンクアスト産業用研究機器カタログ2021
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2021
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

2022年8月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2022年8月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機組2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	標準品対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-2686-02	広口試薬ボトル 透明 60mL 1袋 (12本入) 2104-0002JP	3,300	3,500		1736	1736								
1-2686-03	広口試薬ボトル 透明 125mL 1袋 (12本入) 2104-0004JP	4,300	4,500		1736	1736								
1-2686-04	広口試薬ボトル 透明 250mL 1袋 (12本入) 2104-0008JP	5,600	5,900		1736	1736								
1-2686-05	広口試薬ボトル 透明 500mL 1袋 (12本入) 2104-0016	9,300	9,800		1736	1736								
1-2686-06	広口試薬ボトル 透明 1000mL 1袋 (6本入) 2104-0032	6,100	6,400		1736	1736								
1-2687-01	広口試薬ボトル 褐色 30mL 1袋 (12本入) 2106-0001JP	5,900	6,200		1736	1736								
1-2687-02	広口試薬ボトル 褐色 60mL 1袋 (12本入) 2106-0002JP	6,100	6,400		1736	1736								
1-2687-03	広口試薬ボトル 褐色 125mL 1袋 (12本入) 2106-0004JP	7,000	7,400		1736	1736								
1-2687-04	広口試薬ボトル 褐色 250mL 1袋 (12本入) 2106-0008JP	10,100	10,600		1736	1736								
1-2687-05	広口試薬ボトル 褐色 500mL 1袋 (12本入) 2106-0016	13,200	13,900		1736	1736								
1-2687-06	広口試薬ボトル 褐色 1000mL 1袋 (6本入) 2106-0032	11,700	12,300		1736	1736								
1-2688-01	細口試薬ボトル HDPE 透明 4mL 12本入り 2002-9125JP	2,000	2,100		1736	1736								
1-2688-02	細口試薬ボトル HDPE 透明 8mL 12本入り 2002-9025JP	2,000	2,100		1736	1736								
1-2688-03	細口試薬ボトル HDPE 透明 15mL 12本入り 2002-9050JP	2,100	2,200		1736	1736								
1-2688-04	細口試薬ボトル HDPE 透明 30mL 12本入り 2002-0001JP	2,600	2,700		1736	1736								
1-2688-05	細口試薬ボトル HDPE 透明 60mL 12本入り 2002-0002JP	2,800	2,900		1736	1736								
1-2688-06	細口試薬ボトル HDPE 透明 125mL 12本入り 2002-0004JP	3,200	3,400		1736	1736								
1-2688-07	細口試薬ボトル HDPE 透明 250mL 12本入り 2002-0008JP	4,600	4,800		1736	1736								
1-2688-08	細口試薬ボトル HDPE 透明 500mL 12本入り 2002-0016	6,800	7,100		1736	1736								
1-2688-09	細口試薬ボトル HDPE 透明 1000mL 6本入り 2002-0032	5,400	5,700		1736	1736								
1-2689-01	細口試薬ボトル 褐色 4mL 12本入り 2004-9125JP	2,200	2,400		1736	1736								
1-2689-02	細口試薬ボトル 褐色 8mL 12本入り 2004-9025JP	3,100	3,300		1736	1736								
1-2689-03	細口試薬ボトル 褐色 15mL 12本入り 2004-9050JP	3,100	3,300		1736	1736								
1-2689-04	細口試薬ボトル 褐色 30mL 12本入り 2004-0001JP	3,800	4,000		1736	1736								
1-2689-05	細口試薬ボトル 褐色 60mL 12本入り 2004-0002JP	3,800	4,000		1736	1736								
1-2689-06	細口試薬ボトル 褐色 125mL 12本入り 2004-0004JP	5,100	5,400		1736	1736								
1-2689-07	細口試薬ボトル 褐色 250mL 12本入り 2004-0008JP	7,000	7,400		1736	1736								
1-2689-08	細口試薬ボトル 褐色 500mL 12本入り 2004-0016	10,100	10,600		1736	1736								
1-2689-09	細口試薬ボトル 褐色 1000mL 6本入り 2004-0032	8,600	9,000		1736	1736								
1-2753-01	全自動製氷機 395×450×770mm DRI-25LMF	405,000	446,000	152	152	330								
1-2753-02	全自動製氷機 500×450×800mm DRI-35LMF	540,000	594,000	152	152	330								
1-2876-01-20	4チャンネル温度計 校正証明書付 CT-05SD	45,000	48,500	514	514									
1-2911-01	グライベン VarioVet	40,000	44,000	820	820									
1-2959-01	ピオラモスクリュエキップチューブ 1.5mL (自立型) S-1.5	11,300	14,000	1280	1280									
1-2959-02	ピオラモスクリュエキップチューブ 1.5mL (自立型・ループ付きキップ) S-1.5L	12,500	15,000	1280	1280									
1-2959-03	ピオラモスクリュエキップチューブ 1.5mL (コニカル底) C-1.5	11,300	14,000	1280	1280									
1-2959-04	ピオラモスクリュエキップチューブ 1.5mL (コニカル底・ループ付きキップ) C-1.5L	12,500	15,000	1280	1280									
1-2960-01	ピオラモスクリュエキップチューブ 2.0mL (自立型) S-2.0	11,300	14,000	1280	1280									
1-2960-02	ピオラモスクリュエキップチューブ 2.0mL (自立型・ループ付きキップ) S-2.0L	12,500	15,000	1280	1280									
1-2960-03	ピオラモスクリュエキップチューブ 2.0mL (コニカル底) C-2.0	11,300	14,000	1280	1280									
1-2960-04	ピオラモスクリュエキップチューブ 2.0mL (コニカル底・ループ付きキップ) C-2.0L	12,500	15,000	1280	1280									
1-3134-01	カートリッジ純水器 デミエース DX-07型	108,000	119,000	1531	1531									
1-3134-02	カートリッジ純水器 デミエース DX-10型	117,000	129,000	1531	1531									
1-3134-03	カートリッジ純水器 デミエース DX-15型	146,000	161,000	1531	1531									
1-3134-04	カートリッジ純水器 クリボンバー 予備樹脂版 KB-07型	81,000	90,500	1531	1531									
1-3134-05	カートリッジ純水器 クリボンバー KB-15型	113,000	124,500	1531	1531									
1-3134-06	カートリッジ純水器 デミエース DX-05型	80,000	98,000	1531	1531									
1-3135-02	カートリッジ純水器 デミエース予備樹脂版 DX (Y) -10型	65,000	71,500	1531	1531									
1-3135-06	カートリッジ純水器 デミエース予備樹脂版 DX (Y) -05型	40,000	44,000	1531	1531									
1-3135-11	カートリッジ純水器 デミエース予備樹脂版 DX (Y) -07型	49,000	54,000	1531	1531									
1-3135-13	カートリッジ純水器 デミエース予備樹脂版 DX (Y) -15型	81,000	90,000	1531	1531									
1-3135-14	カートリッジ純水器 クリボンバー 予備樹脂版 KB-07型	49,000	54,000	1531	1531									
1-3135-15	カートリッジ純水器 クリボンバー 予備樹脂版 KB-15型	81,000	90,000	1531	1531									
1-3136-02	カートリッジ純水器 デミエース樹脂再生 DX (Y) -10型	13,800	18,300	1531	1531									
1-3136-06	カートリッジ純水器 デミエース樹脂再生 DX (Y) -05型	9,100	11,500	1531	1531									
1-3136-11	カートリッジ純水器 デミエース樹脂再生 DX (Y) -07型	10,800	13,500	1531	1531									
1-3136-12	カートリッジ純水器 デミエース樹脂再生 DX (Y) -15型	18,000	21,000	1531	1531									
1-3136-13	カートリッジ純水器 クリボンバー 樹脂再生 KB-07型	10,800	13,500	1531	1531									
1-3136-14	カートリッジ純水器 クリボンバー 樹脂再生 KB-15型	18,000	21,000	1531	1531									
1-3257-01-20	ペン型K熱電対防水温度計 校正証明書付き CT-500WPP	14,950	15,500	545	545									
1-3339-01	エノミー-自はかり (SDシリーズ) SD35JP	31,500	32,700	475	475									
1-3339-01-20	エノミー-自はかり (SDシリーズ) 校正証明書付 SD35JP	53,500	54,700	475	475									
1-3339-02	エノミー-自はかり (SDシリーズ) SD75JP	31,500	32,700	475	475									
1-3339-02-20	エノミー-自はかり (SDシリーズ) 校正証明書付 SD75JP	53,500	54,700	475	475									
1-3339-03	エノミー-自はかり (SDシリーズ) SD200JP	31,500	32,700	475	475									
1-3339-03-20	エノミー-自はかり (SDシリーズ) 校正証明書付 SD200JP	43,500	54,700	475	475									
1-3339-04	エノミー-自はかり (SDシリーズ) SD75LJP	47,200	48,900	475	475									
1-3339-04-20	エノミー-自はかり (SDシリーズ) 校正証明書付 SD75LJP	69,200	70,900	475	475									
1-3339-05	エノミー-自はかり (SDシリーズ) SD200LJP	47,200	48,900	475	475									
1-3339-05-20	エノミー-自はかり (SDシリーズ) 校正証明書付 SD200LJP	82,200	83,900	475	475									
1-3450-01	ステンレス洗浄カゴ 丸型 小φ150	2,600	2,690	2582	2582									
1-3450-02	ステンレス洗浄カゴ 丸型 中φ200	3,400	3,480	2582	2582									
1-3450-03	ステンレス洗浄カゴ 丸型 特大φ250	5,600	5,690	2582	2582									
1-3450-04	ステンレス洗浄カゴ 丸型 大φ300	9,600	9,790	2582	2582									
1-3450-05	ステンレス洗浄カゴ 丸型 特大φ400	12,000	12,300	2582	2582									
1-3451-01	ステンレス洗浄カゴ 角型 小150	2,400	2,510	2582	2582									
1-3451-02	ステンレス洗浄カゴ 角型 中200	3,200	3,280	2582	2582									
1-3451-03	ステンレス洗浄カゴ 角型 特大250	5,400	5,390	2582	2582									
1-3451-04	ステンレス洗浄カゴ 角型 大300	10,500	10,900	2582	2582									
1-3451-05	ステンレス洗浄カゴ 角型 特大400	13,000	13,200	2582	2582									
1-361-03	圧力計 SIP-75	21,500	26,900	396	396									
1-361-04	真空計 STV-75	21,500	26,900	396	396									
1-3631-01	標準瓶 30mL 130294	800	880	1724	1724									
1-3631-02	標準瓶 60mL 130394	1,000	1,100	1724	1724									
1-3631-03	標準瓶 90mL 130494	1,250	1,380	1724	1724									
1-3631-04	標準瓶 180mL 130594	1,500	1,650	1724	1724									
1-3837-01	卓上ラック ベール缶用 TPR-20	27,000	29,700	1887	1887									
1-3837-02	卓上ラック 缶缶 (18L) 用 TPR-18	29,000	31,900	1887	1887									
1-3864-01	グリーンローラー HC-03B 5P	18,000	16,500	3115	3115									
1-4006-01	ポリサイフォン収納スタンド PS-Y	9,900	10,300	384	384									
1-4025-01-20	デジタル温度計 校正証明書付き CT-220	14,400	14,800	546	546	488								
1-4061-21-20	デジタル温度計 校正証明書付 CTH-230	13,000	13,300	565	565									
1-4096-01-22	マイクロアナログデータ 品質管理用検査書付 MTR-103	69,000	73,000	245	245									
1-4103-01-22	ミニウェーブ WEV-3 / 156×156mm (テーブル内寸法) 出荷前点検検査書付 WEV-03	92,000	95,700	233	233									
1-4103-05-22	ミニウェーブ WEV-6 / 310×155mm (テーブル内寸法) 出荷前点検検査書付 WEV-06	107,000	115,000	233	233									
1-4219-01	研究室用プレミアムシェアー (TAKUMI) リング無し TKM-455	26,500	27,900	990	990									
1-4219-02	研究室用プレミアムシェアー (TAKUMI) リング付き TKM-455R	30,500	32,000	990	990									
1-4219-03	研究室用プレミアムシェアー (TAKUMI) ホワイト リング無し TKM-455W	26,500	27,900	990	990									
1-4219-04	研究室用プレミアムシェアー (TAKUMI) ホワイト リング付き TKM-455RW													

2022年8月1日より実施

品名		旧価格	新価格	研究用総合 機器2021	サンクアスト	ナイス2022	ユニフォームズ	ユニフォームズ	設備2022	アジアピア	アジアワールド	ナビ館2021	感染症対策用 品パンフ	ウェルビー ングパンフ
					2021	2021	2016	2020	頁	2021	2021	頁		
1-5197-01	送風固定乾燥機器壁型タイプFC-1000	968,000	1,044,000	17	17									
1-5197-02	送風固定乾燥機器壁型タイプFC-2000	1,380,000	1,491,000	17	17									
1-5197-12	送風固定乾燥機器壁型タイプ用 予備機板 FC-2000	48,000	49,500	17	17									
1-5233-01	バランストレイナチュラル 10mL 1000枚入	7,000	7,600	481	481	333								
1-5233-02	バランストレイナチュラル 150mL 1000枚入	10,500	11,500	481	481	333								
1-5233-03	バランストレイナチュラル 300mL 500枚入	8,400	9,200	481	481	333								
1-5233-04	バランストレイナチュラル 70mL 1000枚入	9,800	10,500	481	481	333								
1-5233-05	バランストレイナチュラル 40mL 1000枚入	8,000	8,600	481	481									
1-5233-10	バランストレイ ナチュラル 10mL 250枚入	2,100	2,250	481	481									
1-5233-32	バランストレイ ナチュラル 70mL 250枚入	2,950	3,150	481	481									
1-5233-33	バランストレイ ナチュラル 150mL 250枚入	3,150	3,400	481	481									
1-5233-34	バランストレイ ナチュラル 300mL 250枚入	5,050	5,400	481	481									
1-5366-22	紫外可視分光光度計 6連装マルチセル試料室	82,000	88,000	1608	1608		240							
1-5424-02	サーマックスオプション フタ (ポリカーボネート・取手付き)	5,500	6,050	48	48		59							
1-5489-11	スペースドライ SD-3	28,000	36,000	1115	1115									
1-5545-01	透心瓶 (シーリングキャップ付き) PC製 250mL	16,200	17,000	2037	2037									
1-5545-02	透心瓶 (シーリングキャップ付き) PC製 450mL	20,100	21,100	2037	2037									
1-5545-03	透心瓶 (シーリングキャップ付き) PC製 1000mL	38,600	40,530	2037	2037									
1-5589-01	透心瓶 (シーリングキャップ付き) PPCO製 250mL 4本入	14,500	15,200	2037	2037									
1-5589-02	透心瓶 (シーリングキャップ付き) PPCO製 450mL 4本入	19,100	20,100	2037	2037									
1-5589-03	透心瓶 (シーリングキャップ付き) PPCO製 1000mL 6本入	30,900	32,450	2037	2037									
1-5774-31	コンバクト天枠 CR621JP	11,600	12,800	467	467									
1-5774-31-20	コンバクト天枠 校正証明書付 CR221JP	26,600	27,000	467	467									
1-5774-34	コンバクト天枠 CR621JP	15,500	16,100	467	467									
1-5774-34-20	コンバクト天枠 校正証明書付 CR621JP	30,500	31,100	467	467									
1-5801-21	真空ゼリカデシケーター 240GA型	23,000	23,500	1144	1144									
1-5801-22	真空ゼリカデシケーター 300GA型	33,000	34,000	1144	1144									
1-5801-23	真空ゼリカデシケーター 240GA型	26,000	26,600	1144	1144									
1-5801-24	真空ゼリカデシケーター 300GA型	36,000	37,000	1144	1144									
1-5812-01-20	デジタル温度計 1ch 校正証明書付 TM-300	22,800	24,000	512	512									
1-5812-01-23	デジタル温度計 1ch 特急校正証明書付 TM-300	27,800	29,000	512	512									
1-5812-01-24	デジタル温度計 1ch JCSX校正証明書付 TM-300	37,800	39,000	512	512									
1-5812-02-20	デジタル温度計 2ch 校正証明書付 切替式 TM-301	24,300	25,800	512	512									
1-5812-02-23	デジタル温度計 2ch 特急校正証明書付 切替式 TM-301	29,300	30,800	51										

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーズ 2016 頁	サニーアーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	標準対費用 品/パンプ 頁	ウェルビー ング/パンプ 頁
2-1694-01	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 0.2~20uL cv10.00% FN-4642010	38,400	40,000	1375	1375									
2-1694-02	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 0.5~50uL cv5.00% FN-4642020	38,400	40,000	1375	1375									
2-1694-03	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 1~10uL cv2.00% FN-4642030	38,400	40,000	1375	1375									
2-1694-04	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 1~10uL cv3.00% FN-4642040	38,400	40,000	1375	1375									
2-1694-05	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 2~20uL cv2.50% FN-4642060	34,400	35,900	1375	1375									
2-1694-06	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 10~100uL cv1.00% FN-4642070	34,400	35,900	1375	1375									
2-1694-07	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 20~200uL cv0.70% FN-4642080	34,400	35,900	1375	1375									
2-1694-08	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 100~1000uL cv0.60% FN-4642090	34,400	35,900	1375	1375									
2-1694-09	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 0.5~5mL cv0.80% FN-4642100	38,400	40,000	1375	1375									
2-1694-10	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 1~10mL cv0.80% FN-4642110	46,400	48,400	1375	1375									
2-1694-11	フィンビペットF2 (シングルチャンネル) 5~50uL cv2.50% FN-4642130	34,400	35,900	1375	1375									
2-177-02	ピラニ真空計 (大気圧型) SW1-1	78,000	85,000	750	750									
2-177-03	ピラニ真空計 (大気圧型) SW1&ISG1	182,000	213,000	750	750									
2-2037-31	デジタルマイクロスコープ RM06	25,000	29,700	850	850									
2-224-01	バランストレイSCC10mLナチュラル (純水洗浄処理済み)	3,770	3,820	3146	3146									
2-224-02	バランストレイSCC70mLナチュラル (純水洗浄処理済み)	4,400	4,470	3146	3146									
2-224-03	バランストレイSCC150mLナチュラル (純水洗浄処理済み)	5,500	5,580	3146	3146									
2-224-04	バランストレイSCC300mLナチュラル (純水洗浄処理済み)	6,160	6,300	3146	3146									
2-2880-01	キムテクピュW3 63120	32,000	33,600	3091	3091									
2-2880-02	キムテクピュW3 63131	40,000	42,000	3091	3091									
2-3236-11-20	クローキータンク 校正証明書付 DT-01A	8,000	8,300	2402	2402									
2-3359-01-20	エクスボケット垂直計 校正証明書付 DM-280	34,000	35,900	752	752									
2-3360-01-20	エクスボケット圧力計 校正証明書付 PM-281	34,500	36,500	752	752									
2-3362-01-20	エクスボケット熱電対温度計 (1ch) 校正証明書付 TM-200	26,000	27,600	513	513									
2-3362-02-20	エクスボケット熱電対温度計 (2ch) 校正証明書付 TM-201	28,200	30,000	513	513									
2-3364-01-20	エクスボケット温度度計 校正証明書付 TH-220	29,000	30,900	559	559									
2-3365-01-20	エクスボケット照度計 校正証明書付 LM-230	35,800	37,900	702	702									
2-3365-01-24	エクスボケット照度計 JCSS校正書付 LM-230	53,800	55,900	702	702									
2-3366-01-20	エクスボケット回転計 校正証明書付 RM-250	27,000	28,200	809	809									
2-3367-01-20	エクスボケット風速計 校正証明書付 AM-260	51,500	53,400	715	715									
2-3367-02-20	エクスボケット風速計 校正証明書付 AM-261	54,600	56,800	715	715									
2-3371-01	カシオ計算機電卓 C-1005Sデジタル	487,000	500,000				235							
2-3378-01	動画分析ソフト DDSソフトウェア	613,000	630,000				233							
2-3799-01-20	熱水デジタル温度計 校正証明書付 WT-100	26,200	27,900	504	504			76						
2-4024-01	ラプトップクーラー (0℃・12本用) 5116-0012	25,300	26,600	1321	1321									
2-4024-02	ラプトップクーラー (0℃・32本用) 5116-0032	49,300	51,800	1321	1321									
2-4024-03	ラプトップクーラー (-20℃・12本用) 5115-0012	25,300	26,600	1321	1321									
2-4024-04	ラプトップクーラー (-20℃・32本用) 5115-0032	47,300	49,700	1321	1321									
2-4025-01	クライオバイアル1mL 5000-1012	45,400	47,000	1285	1285									
2-4025-02	クライオバイアル1.5mL 5000-1020	45,400	47,000	1285	1285									
2-4026-01	クライオボックス100本 5026-1010	2,260	2,350	1320	1320									
2-4126-01	チューブラック (ステンレス製) 5本×5リットル用 SR-25	5,400	5,840	1316	1316									
2-4126-02	チューブラック (ステンレス製) 5本×10リットル用 SR-50	7,900	8,540	1316	1316									
2-4129-01	ビオラモータークレープバッグ (ガゼットタイプ) 500×150mm VOG1550	6,600	7,460	2620	2620			76						
2-4129-02	ビオラモータークレープバッグ (ガゼットタイプ) 600×190mm VOG1960	8,250	9,330	2620	2620			76						
2-4129-03	ビオラモータークレープバッグ (ガゼットタイプ) 600×220mm VOG2260	8,800	9,950	2620	2620			76						
2-4194-01	ハイズェンパ-ハンディワイパー 62102	9,600	10,080				385	39						
2-4194-02	ハイズェンパ-ハンディワイパー 62101	9,600	10,080					39						
2-4194-11	ハンディワイパー専用ディスプレイ 04300	1,600	1,760				385	39						
2-4217-01	逆さ置き対応シャーロック STS-10	6,700	7,240	1164	1164			113						
2-4223-01	アズビエア装置保護フィルム 透明 510mm×100m 5巻	24,200	27,000							71				
2-4223-02	アズビエア装置保護フィルム 透明 1020mm×100m 2巻	19,200	21,700							71				
2-4223-03	アズビエア装置保護フィルム 青 510mm×100m 5巻	24,200	27,000							71				
2-4223-04	アズビエア装置保護フィルム 青 1020mm×100m 2巻	19,200	21,700							71				
2-441-01-20	検型分銅 M1RF-20K JCSS校正証明書付	29,000	31,500	489	489									
2-441-02-20	検型分銅 M1RF-10K JCSS校正証明書付	23,000	26,200	489	489									
2-441-03-20	検型分銅 M1RF-5K JCSS校正証明書付	20,200	23,900	489	489									
2-441-04-20	検型分銅 M1RF-2K JCSS校正証明書付	16,600	19,200	489	489									
2-441-05-20	検型分銅 M1RF-1K JCSS校正証明書付	14,400	16,800	489	489									
2-442-01-20	検型分銅 M2RF-20K JCSS校正証明書付	26,200	28,700	489	489									
2-442-02-20	検型分銅 M2RF-10K JCSS校正証明書付	20,500	23,700	489	489									
2-442-03-20	検型分銅 M2RF-5K JCSS校正証明書付	18,000	21,700	489	489									
2-442-04-20	検型分銅 M2RF-2K JCSS校正証明書付	15,400	18,100	489	489									
2-442-05-20	検型分銅 M2RF-1K JCSS校正証明書付	13,200	15,600	489	489									
2-4544-31	アイビスフィルターチップ 96本/ラック×10ラック 0.1~10uL IN124-10SN	14,000	14,700	-	-									
2-4544-33	アイビスフィルターチップ 96本/ラック×10ラック 1~100uL IN124-100SN	14,000	14,700	-	-									
2-4544-34	アイビスフィルターチップ 96本/ラック×10ラック 1~200uL IN124-200SN	14,000	14,700	-	-									
2-4545-31	アイビス フィルターチップスベアプレート 濾過液 96本/プレート×10プレート 0.1~10uL IN126-10SN	10,600	11,100	-	-									
2-4545-33	アイビス フィルターチップスベアプレート 濾過液 96本/プレート×10プレート 1~100uL IN126-100SN	10,600	11,100	-	-									
2-4545-34	アイビス フィルターチップスベアプレート 濾過液 96本/プレート×10プレート 1~200uL IN126-200SN	10,600	11,100	-	-									
2-468-01	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 10mL 3118-0010	12,700	13,300	2035	2035									
2-468-02	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 28mL 3118-0028	13,700	14,400	2035	2035									
2-468-03	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 30mL 3118-0030	13,700	14,400	2035	2035									
2-468-04	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 42mL 3118-0050	15,800	16,600	2035	2035									
2-468-05	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 81mL 3118-0085	17,800	18,700	2035	2035									
2-468-11	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 10mL (シーリングキャップ付き) 3138-0010	17,100	18,000	2035	2035									
2-468-12	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 16mL 3138-0016	21,600	22,700	2035	2035									
2-468-13	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 30mL (シーリングキャップ付き) 3138-0030	27,600	29,000	2035	2035									
2-468-14	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PC製 42mL (シーリングキャップ付き) 3138-0050	30,000	31,500	2035	2035									
2-469-01	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 10mL 3139-0010	10,100	10,600	2035	2035									
2-469-02	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 28mL 3118-0028	12,000	12,600	2035	2035									
2-469-03	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 30mL 3139-0030	12,000	12,600	2035	2035									
2-469-04	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 42mL 3139-0050	14,500	15,200	2035	2035									
2-469-11	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 10mL (シーリングキャップ付き) 3138-0010	16,800	17,600	2035	2035									
2-469-12	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 16mL 3139-0016	20,500	21,500	2035	2035									
2-469-13	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 30mL (シーリングキャップ付き) 3139-0030	26,200	27,500	2035	2035									
2-469-14	製型注液管 (Nalgeneオークリッジ) PPCO製 42mL (シーリングキャップ付き) 3139-0050	29,500	31,000	2035	2035									
2-4920-07	小型真空デシケータ-60×25×90mm 角 90型	14,500	16,700	1149	1149									
2-4920-08	小型真空デシケータ-95×40×140mm 角140型	23,000	26,500	1149	1149									
2-4920-09	小型真空デシケータ-135×60×200mm 角200型	36,500	42,000	1149	1149									
2-4920-11	小型真空デシケータ-30型	16,400	18,900	1149	1149									
2-4920-12	小型真空デシケータ-60型	16,800	19,400	1149	1149									
2-4920-13	小型真空デシケータ-100型	18,500	21,300	1149	1149									
2-4920-14	小型真空デシケータ-200型	19,000	21,900	1149	1149									
2-4920-15	小型真空デシケータ-300型	19,800	22,800	1149	1149									
2-494-01-20	円筒分銅 F1CSB-20K JCSS校正証明書付	197,000	219,900	488	488									
2-494-02-20	円筒分銅 F1CSB-10K JCSS校正証明書付	121,000	134,400	488	488									
2-494-03-20	円筒分銅 F1CSB-5K JCSS校正証明書付	70,000	77,000	488	488									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	機種2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	標準対照用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-5459-13	マイクロウェルプレート (96ウェルプレート) 用シーリングテープ 236366	16,700	17,400	1300	1300									
2-5465-05	マイクロウェルプレート (96ウェルプレート) 用フタ・液減漏済 264122	10,400	10,800	1300	1300									
2-5465-06	マイクロウェルプレート (96ウェルプレート) 用フタ・液減漏 263339	12,100	12,600	1300	1300									
2-5476-09	透気管 10mL 10本入 80部×6入 347759	68,400	71,800	2035	2035									
2-5478-01	凍結保存ユニット (ミスターフロスティー) 1.0・1.2・1.5・2.0mL 5100-0001	17,200	18,100	1322	1322									
2-5478-02	凍結保存ユニット (ミスターフロスティー) 3.6・4.0mL 5100-0036	17,200	18,100	1322	1322									
2-5478-03	凍結保存ユニット (ミスターフロスティー) 4.5・5.0mL 5100-0050	17,200	18,100	1322	1322									
2-5479-03	3mL クライオチューブ (スターフット/インナーキャップ) 41×φ12.5 500本 373553	38,100	39,800	1286	1286									
2-5479-04	1mL クライオチューブ (スターフット/インナーキャップ) 41×φ12.5 500本 377224	38,100	39,600	1286	1286									
2-5479-05	1.8mL クライオチューブ (インナーキャップ) 48×φ12.5 500本 363401	39,100	40,700	1286	1286									
2-5479-06	1.8mL クライオチューブ (自立型インナーキャップ) 49×φ12.5 450本 368632	36,700	38,200	1286	1286									
2-5479-08	1.8mL クライオチューブ (スターフット/アウトターキャップ) 53×φ12.5 450本 375418	36,300	37,900	1286	1286									
2-5479-09	1.8mL クライオチューブ (スターフット/インナーキャップ) 48×φ12.5 450本 377267	36,300	37,800	1286	1286									
2-5479-10	3.6mL クライオチューブ (インナーキャップ) 70×φ12.5 400本 366524	32,200	33,500	1286	1286									
2-5479-11	3.6mL クライオチューブ (スターフット/インナーキャップ) 71×φ12.5 400本 379189	32,200	33,500	1286	1286									
2-5479-12	4.5mL クライオチューブ (インナーキャップ) 90×φ12.5 300本 363452	25,800	26,800	1286	1286									
2-5479-13	4.5mL クライオチューブ (スターフット/アウトターキャップ) 92×φ12.5 300本 337516	25,800	27,000	1286	1286									
2-5479-14	4.5mL クライオチューブ (スターフット/インナーキャップ) 91×φ12.5 300本 379146	25,800	26,800	1286	1286									
2-5480-05	フリーズボックス 134×134×52mm IB-02081	22,990	23,000	157	157	326								
2-5480-33	ストレージラック (フリーズボックス付き) 153×155×495mm IR-06410	97,650	97,700	-	-	-								
2-5480-35	ストレージラック (フリーズボックス付き) 153×155×450mm IR-08210	102,650	102,600	-	-	-								
2-6144-21	水分計 (赤外線) MB23	125,000	130,000	794	794									
2-6144-22	水分計 (ハロゲン) MB25	193,000	200,000	794	794									
2-624-01	真空ゼータロガー (ビエゾ・ピラニ型) TM101	142,000	152,000	751	751									
2-624-11	真空ゼータロガー (ビエゾ・ピラニ型) ソフトアクセサリキット	34,000	36,000	751	751									
2-625-01	フィッククラウンビグリング DN 10/16 KF	2,100	2,200	425	425									
2-625-02	フィッククラウンビグリング DN 20/25 KF	2,500	2,600	425	425									
2-625-03	フィッククラウンビグリング DN 32/40 KF	2,800	3,000	425	425									
2-634-01	ハンガーラック SHRF1800-600	57,600	72,100	3017	3017		334		371					
2-634-02	ハンガーラック SHRF1800-1200	63,500	79,400	3017	3017					334		371		
2-634-03	ハンガーラック SHRF2000-600	59,500	74,400	3017	3017					334		371		
2-634-04	ハンガーラック SHRF2000-1200	66,000	82,600	3017	3017					334		371		
2-664-01	カラフルスタンダードデュア ブラック リング無し LSN-BK	29,000	30,500	985	985	753				168		326		
2-664-02	カラフルスタンダードデュア ピンク リング無し LSN-P	29,000	30,500	985	985	753				168		326		
2-664-03	カラフルスタンダードデュア ブルー リング無し LSN-B	29,000	30,500	985	985	753				168		326		
2-664-04	カラフルスタンダードデュア オレンジ リング無し LSN-O	29,000	30,500	985	985	753				168		326		
2-664-05	カラフルスタンダードデュア ホワイト リング無し LSN-W	29,000	30,500	985	985						326			
2-665-01	カラフルスタンダードデュア ブラック リング付き LSN-BKR	31,000	32,600	985	985	753				168		326		
2-665-02	カラフルスタンダードデュア ピンク リング付き LSN-PR	31,000	32,600	985	985	753				168		326		
2-665-03	カラフルスタンダードデュア ブルー リング付き LSN-BR	31,000	32,600	985	985	753				168		326		
2-665-04	カラフルスタンダードデュア オレンジ リング付き LSN-OR	31,000	32,600	985	985	753				168		326		
2-665-05	カラフルスタンダードデュア ホワイト リング付き LSN-WR	31,000	32,600	985	985						326			
2-666-01	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ブラック LSC-BK	38,000	39,900	3034	3034									
2-666-03	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ブルー LSC-B	38,000	39,900	3034	3034									
2-666-04	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング無し オレンジ LSC-O	38,000	39,900	3034	3034									
2-666-05	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ホワイト LSC-W	38,000	39,900	3034	3034									
2-670-01	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ブラック LSC-BKR	41,000	43,100	3034	3034									
2-670-02	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ピンク LSC-PR	41,000	43,100	3034	3034									
2-670-03	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ブルー LSC-BR	41,000	43,100	3034	3034									
2-670-04	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング有り オレンジ LSC-OR	41,000	43,100	3034	3034									
2-670-05	グリーンカラフルスタンダードデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ホワイト LSC-WR	41,000	43,100	3034	3034									
2-671-01	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ブラック LRC-BK	28,500	29,900	3034	3034									
2-671-02	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ピンク LRC-P	28,500	29,900	3034	3034									
2-671-03	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ブルー LRC-B	28,500	29,900	3034	3034									
2-671-04	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング無し オレンジ LRC-O	28,500	29,900	3034	3034									
2-671-05	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング無し ホワイト LRC-W	28,500	29,900	3034	3034									
2-672-01	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ブラック LRC-BKR	31,500	33,100	3034	3034									
2-672-02	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ピンク LRC-PR	31,500	33,100	3034	3034									
2-672-03	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ブルー LRC-BR	31,500	33,100	3034	3034									
2-672-04	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング有り オレンジ LRC-OR	31,500	33,100	3034	3034									
2-672-05	グリーンカラフルラウンドデュア (クラス100対応) 足掛リング有り ホワイト LRC-WR	31,500	33,100	3034	3034									
2-6821-01	エレクトロポレーション用キュベット (1mmギャップ) 5510	22,900	25,200	1621	1621									
2-6821-02	エレクトロポレーション用キュベット (2mmギャップ) 5520	22,900	25,200	1621	1621									
2-6821-03	エレクトロポレーション用キュベット (4mmギャップ) 5540	22,900	25,200	1621	1621									
2-715-01	傾斜角可変スタンド φ20試験管用	8,500	9,180	2039	2039		119							
2-715-02	傾斜角可変スタンド φ30透気管用	9,600	10,400	2039	2039							119		
2-722-01	メスシリンダーラック 小・中サイズ用	23,000	24,800	2603	2603									
2-722-02	メスシリンダーラック 中・大サイズ用	37,000	39,800	2603	2603									
2-7398-10	スクエア・ボトム用傾斜式スタンド 搭載ボトム: 5L×3個 5TK5	37,750	4,040				315	21						
2-7430-01	スクエア・ボトム用傾斜式スタンド 搭載ボトム: 5L×3個 5TK5	33,000	41,300	1730	1730									
2-7430-02	スクエア・ボトム用傾斜式スタンド 搭載ボトム: 10L×2個 10TK5	30,500	38,200	1730	1730									
2-7430-03	スクエア・ボトム用傾斜式スタンド 搭載ボトム: 10L×3個 10TK5	39,500	49,600	1730	1730									
2-7583-01	マイクロピペット スタンド NM-F01	1,700	1,840	1158	1158			89						
2-7598-01	ブラシラック 24フック 6X6	18,500	23,200					383						
2-7667-01	コネクタ (バリュースバック) 兼座型 15個入 S	1,850	1,900	2192	2192									
2-7667-02	コネクタ (バリュースバック) 兼座型 15個入 M	2,100	2,150	2192	2192									
2-7667-03	コネクタ (バリュースバック) 兼座型 15個入 L	2,400	2,500	2192	2192									
2-7754-11	超小型カップリング (ノンスピルタイプ) ボディ NS2D170212	2,500	2,690	2198	2198									
2-7754-12	超小型カップリング (ノンスピルタイプ) ボディ NS2D170412	2,400	2,580	2198	2198									
2-7754-13	超小型カップリング (ノンスピルタイプ) インサート NS2D220212	2,500	2,690	2198	2198									
2-7754-14	超小型カップリング (ノンスピルタイプ) インサート NS2D220412	2,400	2,580	2198	2198									
2-7825-01	EGボトム (少液型タイプ) 10L KH-1	4,400	3,740	1751	1751									
2-7825-02	EGボトム (少液型タイプ) 20L KH-2	4,350	4,790	1751	1751									
2-7826-11	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド 搭載ボトム: 10L×2個 10WH5	25,400	31,800	1750	1750									
2-7826-12	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド 搭載ボトム: 10L×3個 10TH5	36,500	45,800	1750	1750									
2-7826-13	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド 搭載ボトム: 20L×2個 20WH5	32,000	40,100	1750	1750									
2-7826-14	ヘンペイ活栓付瓶用傾斜スタンド 搭載ボトム: 20L×3個 20TH5	44,800	56,000	1750	1750									
2-7848-03	ダストカートエコノミーステンレス DC-EC45SUS	30,000	32,200	2650	2650									
2-7848-04	ダストカートエコノミーステンレス DC-EC70SUS	41,000	43,800	2650	2650									
2-7849-01	ワンタッチパッケージ OBS-EZ	4,000	4,240	2661	2661									
2-7856-21	マルチオープン MOV-3005B	215,000	216,000	14	14									
2-7856-22	マルチオープン MOV-4505B	256,000	257,000	14	14									
2-7863-01	新りたみ式試験管用立て OSS12-50	4,500	4,810	2038	2038									
2-7863-02	新りたみ式試験管用立て OSS15-50	4,500	4,810	2038	2038									
2-7863-03	新りたみ式試験管用立て OSS16-50	4,500	4,810	2038	2038									
2-7863-04	新りたみ式試験管用立て OSS18-50	4,500	4,810	2038	2038									
2-7863-05	新りたみ式試験管用立て OSS30-10	4,300	4,600	2038	2038									
2-7863-06	新りたみ式試験管用立て OSS40-10	4,300	4,600	2038	2038									
2-788-01	真空装置用電気フィードスル NW16 FE16/9S	33,000	35,000	433	433									
2-788-02	真空装置用電気フィードスル NW16 FE16/9	50,000	53,000	433	433									
2-														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	機種2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	標準症対費用 品パンフ 頁	ウェルビービー ングパンフ 頁
2-8249-02	フィンチップ (スタンダードチップ) 0.2~10μL 96本/ラック×10ラック 9400300	15,500	16,000		1375									
2-8249-03	フィンチップ (スタンダードチップ) 0.5~250μL 1000本入 9400230	10,700	11,000	1375	1375									
2-8249-04	フィンチップ (スタンダードチップ) 0.5~250μL 96本/ラック×10ラック 9400260	14,300	14,800	1375	1375									
2-8249-05	フィンチップ (スタンダードチップ) 5~300μL 1000本入 9401260	11,000	11,300	1375	1375									
2-8249-06	フィンチップ (スタンダードチップ) 5~300μL 96本/ラック×10ラック 9401250	15,000	15,500	1375	1375									
2-8249-07	フィンチップ (スタンダードチップ) 100~1000μL 1000本入 9401030	11,000	11,300	1375	1375									
2-8249-08	フィンチップ (スタンダードチップ) 100~1000μL 96本/ラック×10ラック 9401110	15,000	15,500	1375	1375									
2-8249-10	フィンチップ (スタンダードチップ) 0.5~5mL 54本/ラック×5ラック 9403070	14,000	14,500	1375	1375									
2-8249-12	フィンチップ (スタンダードチップ) 1~10mL 24本/ラック×5ラック 9402160	8,400	8,700	1375	1375									
2-8249-13	フィンチップ (スタンダードチップ) 0.2~10μL 192本/トレイ×20トレイ 9400327	47,600	48,700	1375	1375									
2-8249-14	フィンチップ (スタンダードチップ) 0.5~250μL 96本/トレイ×20トレイ 9400267	22,800	23,500	1375	1375									
2-8249-15	フィンチップ (スタンダードチップ) 5~300μL 192本/袋×108 9401255	26,700	27,600	1375	1375									
2-8249-16	フィンチップ (スタンダードチップ) 100~1000μL 192本/袋×5袋 9401115	13,300	13,700	1375	1375									
2-8249-19	フィンチップ 0.5~5mL 500本入 9402030	16,500	17,000	1375	1375									
2-8249-21	フィンチップ 1~10mL 100本入 9402151	3,900	4,000	1375	1375									
2-8250-03	MRPチップ (フィンビペット対応) 10μL 1000本入 3500	3,000	3,100	1375	1375									
2-8250-06	MRPチップ (フィンビペット対応) 10μL (ロング) 1000本入 3510	3,200	3,300	1375	1375									
2-8250-09	MRPチップ (フィンビペット対応) 200μL 1000本入 3550	2,900	3,000	1375	1375									
2-8250-10	MRPチップ (フィンビペット対応) 1000μL 100本/ラック×8ラック 3581	7,400	7,700	1375	1375									
2-8511-01	マニアルシリレンジ (固定型) 10μL 5190-1490	6,700	7,000	1428	1428									
2-8511-02	マニアルシリレンジ (固定型) 25μL 5190-1497	8,000	8,400	1428	1428									
2-8511-03	マニアルシリレンジ (固定型) 50μL 5190-1503	7,800	8,200	1428	1428									
2-8511-04	マニアルシリレンジ (固定型) 100μL 5190-1510	8,900	9,400	1428	1428									
2-8511-05	マニアルシリレンジ (固定型) 250μL 5190-1517	9,900	9,700	1428	1428									
2-8511-06	マニアルシリレンジ (固定型) 500μL 5190-1523	8,400	8,800	1428	1428									
2-8511-07	マニアルシリレンジ (固定型) 1.0mL 5190-1528	9,000	9,400	1428	1428									
2-8511-08	マニアルシリレンジ (固定型) 2.5mL 5190-1532	9,600	10,000	1428	1428									
2-8512-01	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 50μL 5190-1506	9,400	9,900	1428	1428									
2-8512-02	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 100μL 5190-1513	9,100	9,500	1428	1428									
2-8512-03	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 250μL 5190-1519	9,100	9,500	1428	1428									
2-8512-04	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 500μL 5190-1527	9,100	9,500	1428	1428									
2-8512-05	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 1.0mL 5190-1530	9,200	9,600	1428	1428									
2-8512-06	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 2.5mL 5190-1534	9,200	9,700	1428	1428									
2-8512-09	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 25mL 5190-1544	26,000	27,000	1428	1428									
2-8512-10	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 50mL 5190-1546	40,000	42,000	1428	1428									
2-8512-11	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 用 交換針 ベベル3個入 5190-1548	4,000	4,200	1428	1428									
2-8512-13	マニアルシリレンジ (ルアーロック型) 用 交換針 LC 3個入 5190-1550	6,900	7,200	1428	1428									
2-8611-01-20	4チャンネルタイマー 校正証明書付 TM-15N	8,600	8,900	2409	2409									
2-8778-01	AZ減菌シャーレ 500枚 AMS-01	7,800	8,580				111							
2-013-01	オートミキサー AS100	105,000	116,000	170	170									
2-013-11	オートミキサー 交換用専用カップ6個入	5,600	6,900	170	170									
2-0151-01	パイトン (R) グローブ M F284M	22,500	31,500	2762	2762									
2-0151-02	パイトン (R) グローブ L F284L	22,500	31,500	2762	2762									
2-0151-03	パイトン (R) グローブ XL F284XL	22,500	31,500	2762	2762									
2-0175-01	ステンレス加圧容器 (TPシリーズ) TP300	59,000	61,000	1883	1883									
2-0175-02	ステンレス加圧容器 (TPシリーズ) TP500	59,000	65,000	1883	1883									
2-0175-03	ステンレス加圧容器 (TPシリーズ) TP700	62,000	69,000	1883	1883									
2-9560-12	デジタルマイクロスコプ (表面観察形対応) 強化ガラス台 TG-B	11,000	3,040	851	851									
2-9641-01	超小型カップリング (アセタル・付付き) ボディ PMCD103	2,100	2,260	2199	2199									
2-9641-02	超小型カップリング (アセタル・付付き) ボディ PMCD102	1,800	1,940	2199	2199									
2-9641-03	超小型カップリング (アセタル・付付き) ボディ PMCD103	1,900	2,050	2199	2199									
2-9641-04	超小型カップリング (アセタル・付付き) ボディ PMCD104	1,800	1,940	2199	2199									
2-9642-01	超小型カップリング (アセタル・付付き) インサート PMCD2201	1,850	1,990	2199	2199									
2-9642-02	超小型カップリング (アセタル・付付き) インサート PMCD2202	1,600	1,720	2199	2199									
2-9642-03	超小型カップリング (アセタル・付付き) インサート PMCD2203	1,950	2,100	2199	2199									
2-9642-04	超小型カップリング (アセタル・付付き) インサート PMCD2204	1,650	1,780	2199	2199									
2-0178-21	マルチガス検知器 キューレ3 (据置式) M020-22111-111	172,200	213,000	691	691									
2-0178-22	マルチガス検知器 キューレ3 (据置式) M020-12111-111	178,500	223,000	691	691									
2-9800-01	ビベットチップ (ART) 10μL 減菌済 3501-HR	6,600	6,800	1398	1398									
2-9800-02	ビベットチップ (ART) 10μL 減菌済 3501-RT	5,700	5,900	1398	1398									
2-9800-03	ビベットチップ (ART) 10μL 未減菌 3502-HR	6,100	6,300	1398	1398									
2-9800-04	ビベットチップ (ART) 10μL 未減菌 3502-RT	5,200	5,400	1398	1398									
2-9800-05	ビベットチップ (ART) 10μL 減菌済 3511-HR	6,700	6,900	1398	1398									
2-9800-06	ビベットチップ (ART) 10μL 未減菌 3512-HR	6,200	6,400	1398	1398									
2-9800-07	ビベットチップ (ART) 20μL 減菌済 3521-HR	6,700	6,900	1398	1398									
2-9800-08	ビベットチップ (ART) 20μL 減菌済 3521-RT	5,800	6,000	1398	1398									
2-9800-09	ビベットチップ (ART) 20μL 未減菌 3522-HR	5,900	6,100	1398	1398									
2-9800-10	ビベットチップ (ART) 20μL 未減菌 3522-RT	5,100	5,300	1398	1398									
2-9800-11	ビベットチップ (ART) 20μL 未減菌 3520P	3,300	3,400	1398	1398									
2-9800-12	ビベットチップ (ART) 20μL 減菌済 3551-HR	5,300	6,500	1398	1398									
2-9800-13	ビベットチップ (ART) 200μL 減菌済 3551-RT	5,400	5,600	1398	1398									
2-9800-14	ビベットチップ (ART) 200μL 未減菌 3552-HR	5,700	5,900	1398	1398									
2-9800-15	ビベットチップ (ART) 200μL 未減菌 3552-RT	4,800	4,900	1398	1398									
2-9800-16	ビベットチップ (ART) 300μL 減菌済 3771-HR	7,000	7,200	1398	1398									
2-9800-17	ビベットチップ (ART) 300μL 減菌済 3771-RT	6,000	6,200	1398	1398									
2-9800-18	ビベットチップ (ART) 300μL 未減菌 3772-HR	6,300	6,500	1398	1398									
2-9800-19	ビベットチップ (ART) 300μL 未減菌 3772-RT	5,400	5,600	1398	1398									
2-9800-21	ビベットチップ (ART) 1000μL 減菌済 3101-HR	6,500	6,700	1398	1398									
2-9800-23	ビベットチップ (ART) 1000μL 未減菌 3102-HR	6,200	6,400	1398	1398									
2-9800-25	ビベットチップ (ART) 1000μL 未減菌 3582P	6,500	6,700	1398	1398									
2-9800-26	ビベットチップ (ART) 1000μL 未減菌 3580P	3,500	3,600	1398	1398									
2-9800-27	ビベットチップ (ART) 1000μL 減菌済 3791-HR	4,840,000	6,500	1398	1398									
2-9800-28	ビベットチップ (ART) 1000μL 未減菌 3792-HR	5,900	6,100	1398	1398									
2-9800-32	ビベットチップ 3101-RT	4,400	4,500	1398	1398									
2-9800-34	ビベットチップ 3102-RT	4,100	4,200	1398	1398									
2-9928-01	ストレッチフィルム 500mm×300m×15um FK	5,500	6,540	2363	2363		413							
2-9928-02	ストレッチフィルム 500mm×300m×17um FB	6,050	7,520	2363	2363			413						
2-9928-03	ストレッチフィルム 500mm×450m×8um NES	7,700	6,910	2363	2363			413						
2-9935-01	ヘルメット (MPタイプ) ライナー無 MPA-W	1,780	3,400									21		
2-9935-02	ヘルメット (MPタイプ) ライナー無 MPA-Y	1,780	3,400									21		
2-9935-03	ヘルメット (MPタイプ) ライナー無 MPA-SB	1,780	3,400									21		
2-9936-01	ヘルメット (MPタイプ) ライナー付 MPA-W	2,050	4,000									21		
2-9936-02	ヘルメット (MPタイプ) ライナー付 MPA-Y	2,050	4,000									21		
2-9936-03	ヘルメット (MPタイプ) ライナー付 MPA-SB	2,050	4,000									21		
2-9937-11	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 ホワイト AA21-W	4,900	5,500									-		
2-9937-12	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 オレンジ AA21-O	4,900	5,500									-		
2-9937-13	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 グリーン AA21-G	4,900	5,500									-		
2-9937-14	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 ブルー AA21-B	4,900	5,500									-		
2-9937-15	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 ホワイト/オレンジライン AA21-W/O	4,900	5,500									-		
2-9937-16	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 オレンジ/ホワイトライン AA21-O/W	4,900	5,500									-		
2-9937-17	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 イエロー AA21-Y	4,900	5,500									-		
2-9937-18	新しいたみ式ヘルメット IZANO2 グレー/ホワイトライン AA21-GW	4,900	5,500</											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感染症対策用 品/パンフ 頁	ウェルビー ング/パンフ 頁
3-1621-02	PPバンド (機械締め) 12mm×3000m 黄 G0B-12	5,000	5,650								44			
3-1621-03	PPバンド (機械締め) 15.5mm×2500m 黄 G0B-15.5	5,000	5,650								44			
3-1621-04	PPバンド (機械締め) 15.5mm×2500m 黄 G0B-15.5	5,000	5,650								44			
3-1622-01	PPバンド (手締め) 15.5mm×1000m 黄 G0B-S	2,290	2,670								44			
3-1622-02	PPバンド (手締め) 15.5mm×1000m 黄 G0B-S	2,290	2,670								44			
3-1798-01	筆後部 上下セット 左側ポケット付 LH-K502 F	1,630	1,800	2815	2815									
3-1798-02	筆後部 上下セット 左側ポケット付 LH-K502 O	1,730	1,910	2815	2815									
3-1798-03	筆後部 上下セット 胸中央ポケット (フラスター) 付 LH-K506 F	1,630	1,800	2815	2815									
3-1798-04	筆後部 上下セット 胸中央ポケット (フラスター) 付 LH-K506 O	1,730	1,910	2815	2815									
3-1799-12	アズツール牛床革手袋 (青縫い) B 1巻 (12枚入) AT-LG01-B	4,350	4,800	2796	2796						11			
3-1801-11	アズツール牛床革手袋 (内縫い) AT-LG02	470	530								11			
3-1802-12	アズツール牛床革手袋 (クレスト) B AT-LG05-B	970	1,080								11			
3-1803-11	アズツール溶接用牛床革手袋 (青縫い) 340mm AT-WLG01	810	910								12			
3-1804-11	アズツール溶接用牛床革手袋 (内縫い) AT-WLG02	830	920	2797	2797						12			
3-1815-02	由メリヤスウエス (エコノミー) 2kg×5袋入 W0220E	5,100	5,470								26			
3-1815-03	由メリヤスウエス (中古生地・エコノミー) 4kg×5袋入 W0420E	9,800	10,600	2878	2878						26			
3-1817-01	白色ウエス W0230	4,180	4,370	2878	2878						26			
3-1817-31	ウエス 白 バタ 2kg W0230	1,140	1,190	2878	2878						26			
3-1819-01	白タオルウエス 5kg YH-F-H05	4,780	4,970								27			
3-1865-01	染色メリヤスウエス1セット (2kg×5袋入) W0265	3,480	3,850								25			
3-1868-01	染色メリヤスウエス1セット (2kg×5袋入) W0263	2,170	2,360								25			
3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	5,600	6,730	3018	3018				371	61				
3-2000-02	ステンレスハンガー (タタキ) 10本入	5,200	6,240	3018	3018				371					
3-2000-03	ステンレスハンガー (円型タタキ) 10本入	6,400	7,690	3018	3018				371					
3-2000-11	ステンレスハンガー フック6個入り	700	990	3018	3018				371	61				
3-2052-01	クリーンロッカー PS-900	210,000	256,000								370			
3-2052-11	クリーンロッカー用パンチング棚 1段目用 パンチング棚 (1段目用)	6,800	8,500								370			
3-2052-12	クリーンロッカー用パンチング棚 2段目用 パンチング棚 (2段目用) 第2	23,000	28,800								370			
3-2145-01	型式スクラバー 移動式 20m3/min SS-S05	2,310,000	2,500,000								135			
3-2472-01	アッ素樹脂粘着テープ 13×0.13mm×10m ASB110-0.13-13	2,320	2,490	2340	2340									
3-2472-02	アッ素樹脂粘着テープ 25×0.13mm×10m ASB110-0.13-25	4,450	4,760	2340	2340									
3-2472-03	アッ素樹脂粘着テープ 38×0.13mm×10m ASB110-0.13-38	6,760	7,230	2340	2340									
3-2472-04	アッ素樹脂粘着テープ 50×0.13mm×10m ASB110-0.13-50	8,890	9,500	2340	2340									
3-2502-01	アッ素樹脂粘着テープ 13×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-13	1,920	2,010	2340	2340									
3-2502-02	アッ素樹脂粘着テープ 19×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-19	2,880	3,020	2340	2340									
3-2502-03	アッ素樹脂粘着テープ 25×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-25	4,090	4,290	2340	2340									
3-2502-04	アッ素樹脂粘着テープ 30×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-30	5,160	5,410	2340	2340									
3-2502-05	アッ素樹脂粘着テープ 38×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-38	5,650	5,930	2340	2340									
3-2502-06	アッ素樹脂粘着テープ 50×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-50	9,050	9,480	2340	2340									
3-2502-07	アッ素樹脂粘着テープ 100×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-100	16,400	17,200	2340	2340									
3-2502-08	アッ素樹脂粘着テープ 150×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-150	22,500	23,600	2340	2340									
3-2502-09	アッ素樹脂粘着テープ 13×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-200	30,000	31,400	2340	2340									
3-2502-10	アッ素樹脂粘着テープ 250×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-250	36,500	39,300	2340	2340									
3-2502-11	アッ素樹脂粘着テープ 300×0.13mm×10m AGF-100A-0.13-300	45,000	47,200	2340	2340									
3-2503-02	アッ素樹脂粘着テープ 19×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-19	3,800	4,020	2340	2340									
3-2503-03	アッ素樹脂粘着テープ 25×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-25	5,000	5,200	2340	2340									
3-2503-04	アッ素樹脂粘着テープ 30×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-30	6,000	6,360	2340	2340									
3-2503-05	アッ素樹脂粘着テープ 38×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-38	7,600	8,040	2340	2340									
3-2503-06	アッ素樹脂粘着テープ 50×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-50	10,000	10,600	2340	2340									
3-2503-07	アッ素樹脂粘着テープ 100×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-100	20,000	21,200	2340	2340									
3-2503-08	アッ素樹脂粘着テープ 150×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-150	30,000	31,700	2340	2340									
3-2503-09	アッ素樹脂粘着テープ 200×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-200	40,000	42,300	2340	2340									
3-2503-10	アッ素樹脂粘着テープ 250×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-250	50,000	52,900	2340	2340									
3-2503-11	アッ素樹脂粘着テープ 300×0.15mm×10m AGF-100A-0.15-300	60,000	63,400	2340	2340									
3-2504-08	アッ素樹脂粘着テープ 150×0.18mm×10m AGF-100A-0.18-150	34,700	36,400	2340	2340									
3-2504-09	アッ素樹脂粘着テープ 200×0.18mm×10m AGF-100A-0.18-200	46,300	48,600	2340	2340									
3-2504-10	アッ素樹脂粘着テープ 250×0.18mm×10m AGF-100A-0.18-250	57,800	60,800	2340	2340									
3-2504-11	アッ素樹脂粘着テープ 300×0.18mm×10m AGF-100A-0.18-300	69,500	72,900	2340	2340									
3-3954-01	ハイブリッドスクラバー用オプショ pH自動管理機・100L	1,740,000	708,600								142			
3-3954-02	ハイブリッドスクラバー用オプショ pH自動管理機・200L	1,900,000	758,600								142			
3-3955-01	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプスタンダー 20m3/min 1100×600×2800mm GSUC-20	2,490,000	2,980,000								142			
3-3955-02	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプスタンダー 40m3/min 1950×850×2800mm GSUC-40	3,580,000	4,300,000								142			
3-3955-03	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプスタンダー 60m3/min 1700×1100×2800mm GSUC-60	4,620,000	5,540,000								142			
3-3956-01	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプファン内蔵 20m3/min 2000×600/850×2800mm GSUCF-20	3,630,000	4,360,000								142			
3-3956-02	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプファン内蔵 40m3/min 2450×850/1050×2800mm GSUCF-40	5,310,000	6,380,000								142			
3-3956-03	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプファン内蔵 60m3/min 2600×1100/1050×2800mm GSUCF-60	6,770,000	8,120,000								142			
3-3957-01	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプ HEPAフィルター仕様 20m3/min 1100×600×3400mm GSUCU-20	3,000,000	3,600,000								142			
3-3957-02	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプ HEPAフィルター仕様 40m3/min 1950×850×3400mm GSUCU-40	4,330,000	5,200,000								142			
3-3957-03	ハイブリッドスクラバー 外置式タイプ HEPAフィルター仕様 60m3/min 1700×1100×3400mm GSUCU-60	5,530,000	6,600,000								142			
3-3958-01	ハイブリッドスクラバー用オプショ GSUC-20用防液噴霧台	760,000	913,000								142			
3-3958-02	ハイブリッドスクラバー用オプショ GSUC-40用防液噴霧台	1,100,000	1,320,000								142			
3-3958-03	ハイブリッドスクラバー用オプショ GSUC-60用防液噴霧台	1,320,000	1,580,000								142			
3-4750-01-20	防水デジタル温度計 校正証明書付き CT-285PV	16,600	17,300	545	545									
3-4809-01	耐熱エコホース 食品用ホース THE-12-5m	4,000	4,700								412			
3-4809-02	耐熱エコホース 食品用ホース THE-15-5m	6,000	7,060								412			
3-4809-03	耐熱エコホース 食品用ホース THE-19-5m	7,000	8,240								412			
3-4809-04	耐熱エコホース 食品用ホース THE-25-5m	11,000	13,000								412			
3-4809-05	耐熱エコホース 食品用ホース THE-32-5m	15,000	17,700								412			
3-4809-06	耐熱エコホース 食品用ホース THE-38-5m	19,900	23,400								412			
3-4809-07	耐熱エコホース 食品用ホース THE-50-5m	32,900	36,600								412			
3-482-01	高型ワグネルボット ICW-2	1,600	1,800	1491	1491									
3-482-02	高型ワグネルボット ICW-1	2,100	2,400	1491	1491									
3-4831-01	ビュアーズホース (食品用ホース) PFH-12-5m	5,600	6,500								411			
3-4831-02	ビュアーズホース (食品用ホース) PFH-15-5m	5,200	6,500								411			
3-4831-03	ビュアーズホース (食品用ホース) PFH-19-5m	7,800	8,680								411			
3-4831-04	ビュアーズホース (食品用ホース) PFH-25-5m	9,200	11,300								411			
3-5094-01	サンタックブレードホース 6×11	180	220	2164	2164									
3-5094-02	サンタックブレードホース 8×13.5	250	300	2164	2164									
3-5094-03	サンタックブレードホース 9×15	320	380	2164	2164									
3-5094-04	サンタックブレードホース 10×16	370	440	2164	2164									
3-5094-05	サンタックブレードホース 12×18	390	460	2164	2164									
3-5094-06	サンタックブレードホース 15×22	520	620	2164	2164									
3-5094-07	サンタックブレードホース 19×26	640	760	2164	2164									
3-5094-08	サンタックブレードホース 25×33	880	1,040	2164	2164									
3-5094-09	サンタックブレードホース 32×41	1,420	1,680	2164	2164									
3-5094-10	サンタックブレードホース 38×48	2,180	2,570	2164	2164									
3-5094-11	サンタックブレードホース 50×62	2,880	3,400	2164	2164									
3-5127-01	レンジャーシリーズホース上型はかり 1.5kg R31PE1502	62,300	64,600	470	470									
3-5127-02	レンジャーシリーズホース上型はかり 3kg R31PE3	62,300	64,600	470	470									
3-5127-03	レンジャーシリーズホース上型はかり 6kg R31PE6	62,300	64,600	470	470			</						

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト	ナビス2022	サニーアーク	サニーアーク	設備2022	アズビュア	アズツール	ナビポ2021	橋梁検定費用	ウェルビービー
				機組2021										
3-5579-06	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 50mm×10m×0.08mm	6,700	7,900	2338	2338									
3-5579-07	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 100mm×10m×0.08mm	13,300	15,700	2338	2338									
3-5579-08	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 150mm×10m×0.08mm	20,000	23,400	2338	2338									
3-5579-09	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 200mm×10m×0.08mm	26,700	31,200	2338	2338									
3-5579-10	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 300mm×10m×0.08mm	40,000	46,700	2338	2338									
3-5580-01	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 10mm×10m×0.13mm	1,600	1,870	2338	2338									
3-5580-02	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 13mm×10m×0.13mm	2,100	2,450	2338	2338									
3-5580-03	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 18mm×10m×0.13mm	3,050	3,570	2338	2338									
3-5580-04	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 25mm×10m×0.13mm	4,000	4,670	2338	2338									
3-5580-05	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 38mm×10m×0.13mm	6,100	7,100	2338	2338									
3-5580-06	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 50mm×10m×0.13mm	8,000	9,350	2338	2338									
3-5580-07	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 100mm×10m×0.13mm	16,000	18,700	2338	2338									
3-5580-08	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 150mm×10m×0.13mm	24,000	28,000	2338	2338									
3-5580-09	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 200mm×10m×0.13mm	32,200	37,400	2338	2338									
3-5581-02	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 13mm×10m×0.18mm	2,450	2,870	2338	2338									
3-5581-03	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 19mm×10m×0.18mm	3,550	4,160	2338	2338									
3-5581-04	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 25mm×10m×0.18mm	4,650	5,470	2338	2338									
3-5581-05	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 38mm×10m×0.18mm	7,100	8,320	2338	2338									
3-5581-07	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 100mm×10m×0.18mm	18,900	22,000	2338	2338									
3-5581-08	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 150mm×10m×0.18mm	28,000	33,000	2338	2338									
3-5581-09	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 200mm×10m×0.18mm	37,800	44,100	2338	2338									
3-5581-10	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 300mm×10m×0.18mm	56,000	66,000	2338	2338									
3-5582-02	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 13mm×10m×0.23mm	3,300	3,850	2338	2338									
3-5582-03	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 19mm×10m×0.23mm	4,900	5,650	2338	2338									
3-5582-04	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 25mm×10m×0.23mm	6,350	7,400	2338	2338									
3-5582-05	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 38mm×10m×0.23mm	9,650	11,300	2338	2338									
3-5582-06	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 50mm×10m×0.23mm	12,700	14,900	2338	2338									
3-5582-07	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 100mm×10m×0.23mm	25,600	29,900	2338	2338									
3-5582-08	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 150mm×10m×0.23mm	38,000	44,700	2338	2338									
3-5582-09	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 200mm×10m×0.23mm	51,100	59,600	2338	2338									
3-5582-10	チューコフフロー (R) フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR 300mm×10m×0.23mm	76,200	89,400	2338	2338									
3-5953-11	マイクロアブリケーター Superfine tp000001	2,500	3,000	3110	3110									
3-5953-12	マイクロアブリケーター Fine tp000002	2,500	3,000	3110	3110									
3-5953-13	マイクロアブリケーター Regular tp000003	2,500	3,000	3110	3110									
3-6206-01	自動ビュレット 5mL 9695-1005	12,800	12,000	1415	1415									
3-6206-02	自動ビュレット 10mL 9695-1010	12,800	12,000	1415	1415									
3-6206-03	自動ビュレット 15mL 9695-1015	12,800	12,000	1415	1415									
3-6206-04	自動ビュレット 25mL 9695-1025	12,800	12,000	1415	1415									
3-6206-05	自動ビュレット 50mL 9695-1050	15,100	13,800	1415	1415									
3-6207-01	チェックバルブ (適合チューブ内径φ6~8mm) 8714-0060	3,500	3,700	2201	2201									
3-6207-02	チェックバルブ (適合チューブ内径φ8~10mm) 8714-0080	3,500	3,700	2201	2201									
3-6207-03	チェックバルブ (適合チューブ内径φ10~14mm) 8714-0100	3,850	4,500	2201	2201									
3-634-01-20	ザーマグファイバー 税定証明書付 5GT	89,000	96,300	500	500									
3-638-01	クリンルーム用帯電防止テープ (クラス100対応) リング無し ブラック CR-83B	26,000	27,300	3035	3035							381		
3-638-02	クリンルーム用帯電防止テープ (クラス100対応) リング有り ブラック CR-84B	29,000	30,500	3035	3035							381		
3-638-03	クリンルーム用帯電防止テープ (クラス100対応) リング無し ホワイト CR-83W	26,000	27,300	3035	3035							381		
3-638-04	クリンルーム用帯電防止テープ (クラス100対応) リング有り ホワイト CR-84W	29,000	30,500	3035	3035							381		
3-6669-01	オゾン殺菌ロッカー 900×450×1800 棚板無し OSL-H	319,000	378,000	2628	2628									
3-6669-02	オゾン殺菌ロッカー 900×450×1800 棚板5枚付 OSL-S	369,000	442,000	2628	2628									
3-6669-11	オゾン殺菌ロッカー用 追加棚板 OSL用追加棚板	15,000	18,900	2628	2628									
3-6764-01	カゴゴン 515×378×743 キャスターなし SYBW-2G	12,400	13,500	2601	2601									
3-6764-02	カゴゴン 515×378×788 キャスターあり SYBW-2CG	13,500	14,800	2601	2601									
3-6799-01	ボトム横斜スタンド 3本用	4,200	4,540	2136	2136									
3-6849-01	LED警告灯 (フラッシュ) VL04M-100NPR/AY	8,800	8,980	12	12									
3-6849-12	サグネット付台座セット	800	900	12	12						25			
3-7276-01	定形型メガネマスクス (商品名無し) 自 35×35cm W0124	30,720	35,500											
3-7638-02	拡張データポート 3P→2P 延長型アダプタ TAP-A011	750	840	2423	2423									
3-7644-01	サンスプリングホース 内径8×外径11mm SP-6	310	370	2164	2164									
3-7644-02	サンスプリングホース 内径8×外径13.5mm SP-8	430	500	2164	2164									
3-7644-03	サンスプリングホース 内径9×外径15mm SP-9	540	640	2164	2164									
3-7644-04	サンスプリングホース 内径12×外径18mm SP-12	630	740	2164	2164									
3-7644-05	サンスプリングホース 内径15×外径22mm SP-15	760	900	2164	2164									
3-7644-06	サンスプリングホース 内径19×外径26mm SP-19	910	1,070	2164	2164									
3-7644-07	サンスプリングホース 内径25×外径33mm SP-25	1,250	1,470	2164	2164									
3-7644-08	サンスプリングホース 内径32×外径41mm SP-32	1,900	2,240	2164	2164									
3-7644-09	サンスプリングホース 内径38×外径48mm SP-38	2,350	2,770	2164	2164									
3-7644-10	サンスプリングホース 内径50×外径62mm SP-50	4,350	5,110	2164	2164									
3-7644-11	サンスプリングホース 内径63×外径80mm SP-63	8,700	10,200	2164	2164									
3-7644-12	サンスプリングホース 内径75×外径93mm SP-75	10,600	12,500	2164	2164									
3-7645-01	MEGA射油サンプリーホース 内径8×外径11mm TB-6	220	280	2164	2164									
3-7645-02	MEGA射油サンプリーホース 内径8×外径13.5mm TB-8	300	380	2164	2164									
3-7645-03	MEGA射油サンプリーホース 内径9×外径15mm TB-9	410	520	2164	2164									
3-7645-04	MEGA射油サンプリーホース 内径12×外径18mm TB-12	440	560	2164	2164									
3-7645-05	MEGA射油サンプリーホース 内径15×外径22mm TB-15	630	790	2164	2164									
3-7645-06	MEGA射油サンプリーホース 内径19×外径26mm TB-19	790	990	2164	2164									
3-7645-07	MEGA射油サンプリーホース 内径25×外径33mm TB-25	1,190	1,490	2164	2164									
3-7645-08	MEGA射油サンプリーホース 内径32×外径41mm TB-32	1,570	1,970	2164	2164									
3-7645-09	MEGA射油サンプリーホース 内径38×外径48mm TB-38	2,060	2,580	2164	2164									
3-7645-10	MEGA射油サンプリーホース 内径50×外径62mm TB-50	3,400	4,260	2164	2164									
3-7723-01	美味しい防災食 (50食入) 肉じゃが	25,000	27,900									480		
3-7723-02	美味しい防災食 (50食入) ハンバーグ盛り込み	25,000	27,900									480		
3-7723-03	美味しい防災食 (50食入) オムライス	25,000	27,900									480		
3-7723-04	美味しい防災食 (50食入) そば雑煮	25,000	28,300									480		
3-7723-05	美味しい防災食 (50食入) イワシ弁当	25,000	28,300									480		
3-7723-06	美味しい防災食 (50食入) 雑炊	25,000	27,900									480		
3-7723-07	美味しい防災食 (50食入) 牛丼の具	25,000	28,300									480		
3-7749-01	卓上型クリーンベンチ (B-AU) 750×550×825mm WCB-750	375,000	430,000	1078	1078	331								
3-7749-02	卓上型クリーンベンチ (B-AU) 1000×550×825mm WCB-1000	570,000	610,000									377		
3-7888-01	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭フィルター15m3/min 制御配電無し PKF-20T2Z	2,180,000	2,400,000									144		
3-7888-02	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭フィルター15m3/min 制御配電あり PKF-20T2Z	2,510,000	2,760,000									144		
3-7888-03	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭フィルター20m3/min 制御配電無し PKF-25T2Z	2,240,000	2,460,000									144		
3-7888-04	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭フィルター20m3/min 制御配電あり PKF-25T2Z	2,570,000	2,820,000									144		
3-7888-05	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭フィルター30m3/min 制御配電無し PKF-30T2Z	2,860,000	3,140,000									144		
3-7888-06	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭フィルター30m3/min 制御配電あり PKF-30T2Z	3,220,000	3,540,000									144		
3-7888-07	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭+HEPAフィルター20m3/min 制御配電無し PKF-25T1H	2,180,000	2,400,000									144		
3-7888-08	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭+HEPAフィルター20m3/min 制御配電あり PKF-25T1H	2,510,000	2,800,000									144		
3-7888-09	乾式スクラバー (屋外用・ファン内蔵タイプ) 活性炭+HEPAフィルター30m3/min 制御配電無し PKF-30T1H													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機械2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビポ2021 頁	橋本健対費用 品/パンフ 頁	ウェルビー ング/パンフ 頁
3-9646-06	銅線用線圧着端子 (Y型) 20個入 HC2Y-4S	290	350	3259	3259									
3-9646-07	銅線用線圧着端子 (Y型) 15個入 HC2Y-5	290	350	3259	3259									
3-9646-08	銅線用線圧着端子 (Y型) 10個入 HC3.5Y-4	290	350	3259	3259									
3-9646-09	銅線用線圧着端子 (Y型) 10個入 HC5.5Y-4	290	350	3259	3259									
3-9646-10	銅線用線圧着端子 (Y型) 10個入 HC5.5Y-5	290	350	3259	3259									
3-9647-01	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-1.25-3.5	290	350	3259	3259									
3-9647-02	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-1.25-4	290	350	3259	3259									
3-9647-03	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-1.25-4M	290	350	3259	3259									
3-9647-04	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-1.25-5	290	350	3259	3259									
3-9647-05	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-2-3	290	350	3259	3259									
3-9647-06	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-2-3.5	290	350	3259	3259									
3-9647-07	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-2-4	290	350	3259	3259									
3-9647-08	銅線用線圧着端子 (丸型) 20個入 HC R-2-5	290	350	3259	3259									
3-9647-09	銅線用線圧着端子 (丸型) 10個入 HC R-2-6	290	350	3259	3259									
3-9647-10	銅線用線圧着端子 (丸型) 10個入 HC R-2-8	290	350	3259	3259									
3-9647-11	銅線用線圧着端子 (丸型) 10個入 HC R-3.5-4	290	350	3259	3259									
3-9647-12	銅線用線圧着端子 (丸型) 10個入 HC R-3.5-5S	290	350	3259	3259									
3-9647-13	銅線用線圧着端子 (丸型) 10個入 HC R-5.5-4	290	350	3259	3259									
3-9647-14	銅線用線圧着端子 (丸型) 10個入 HC R-5.5-5	290	350	3259	3259									
3-9647-15	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-5.5-6	290	350	3259	3259									
3-9647-18	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-5.5-12	290	350	3259	3259									
3-9647-19	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-5-5	290	350	3259	3259									
3-9647-20	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-8-6	290	350	3259	3259									
3-9647-21	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-8-8	290	350	3259	3259									
3-9647-22	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-8-10	290	350	3259	3259									
3-9647-23	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-8-12	290	350	3259	3259									
3-9647-24	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-14-5	290	350	3259	3259									
3-9647-25	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-14-6	290	350	3259	3259									
3-9647-26	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-14-6S	290	350	3259	3259									
3-9647-30	銅線用線圧着端子 (丸型) 2個入 HC R-14-12	290	350	3259	3259									
3-9647-31	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-22-6	570	680	3259	3259									
3-9647-32	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-22-6S	570	680	3259	3259									
3-9647-33	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-22-8	570	680	3259	3259									
3-9647-34	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-22-8S	570	680	3259	3259									
3-9647-35	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-22-10	570	680	3259	3259									
3-9647-36	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-22-12	570	680	3259	3259									
3-9647-38	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-38-8	570	680	3259	3259									
3-9647-39	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-38-8S	570	680	3259	3259									
3-9647-40	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-38-10	570	680	3259	3259									
3-9647-41	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-38-12	570	680	3259	3259									
3-9647-43	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-60-8	570	680	3259	3259									
3-9647-44	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-60-10	570	680	3259	3259									
3-9647-45	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-60-12	570	680	3259	3259									
3-9647-46	銅線用線圧着端子 (丸型) 2個入 HC R-60-14	570	680	3259	3259									
3-9647-47	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-5-5-0	290	350	3259	3259									
3-9647-48	銅線用線圧着端子 (丸型) 5個入 HC R-5.5-10	290	350	3259	3259									
3-9647-49	銅線用線圧着端子 (丸型) 2個入 HC R-14-8	290	350	3259	3259									
3-9647-50	銅線用線圧着端子 (丸型) 2個入 HC R-14-8S	290	350	3259	3259									
3-9647-51	銅線用線圧着端子 (丸型) 2個入 HC R-14-10	290	350	3259	3259									
3-9647-52	銅線用線圧着端子 (丸型) 4個入 HC R-38-6S	570	680	3259	3259									
3-9647-53	銅線用線圧着端子 (丸型) 3個入 HC R-38-14	570	680	3259	3259									
3-9648-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-1.25 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9648-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-1.25 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9648-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 50個入 LP-TIC-1.25 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9648-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 50個入 LP-TIC-1.25 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9648-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 50個入 LP-TIC-1.25 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9648-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-1.25 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9649-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-2 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9649-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-2 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9649-03	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-2 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9649-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 50個入 LP-TIC-2 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9649-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 50個入 LP-TIC-2 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9649-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-2 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9650-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-3.5 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9650-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-3.5 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9650-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 50個入 LP-TIC-3.5 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9650-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 50個入 LP-TIC-3.5 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9650-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 50個入 LP-TIC-3.5 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9650-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-3.5 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9651-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-5.5 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9651-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-5.5 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9651-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 50個入 LP-TIC-5.5 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9651-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 50個入 LP-TIC-5.5 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9651-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 50個入 LP-TIC-5.5 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9651-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-5.5 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9652-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 30個入 LP-TIC-8 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9652-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 30個入 LP-TIC-8 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9652-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 30個入 LP-TIC-8 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9652-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 30個入 LP-TIC-8 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9652-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 30個入 LP-TIC-8 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9652-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 30個入 LP-TIC-8 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9653-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 20個入 LP-TIC-14 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9653-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 20個入 LP-TIC-14 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9653-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 20個入 LP-TIC-14 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9653-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 20個入 LP-TIC-14 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9653-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 20個入 LP-TIC-14 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9653-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 20個入 LP-TIC-14 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9654-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 15個入 LP-TIC-22 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9654-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 15個入 LP-TIC-22 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9654-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 15個入 LP-TIC-22 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9654-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 15個入 LP-TIC-22 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9654-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 15個入 LP-TIC-22 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9654-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 15個入 LP-TIC-22 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9655-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 10個入 LP-TIC-38 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9655-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 10個入 LP-TIC-38 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9655-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 10個入 LP-TIC-38 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9655-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 10個入 LP-TIC-38 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9655-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 10個入 LP-TIC-38 *WHI*	230	270	3261	3261									
3-9655-06	端子キャップ (TICキャップ) 黒 10個入 LP-TIC-38 *YEL*	230	270	3261	3261									
3-9656-01	端子キャップ (TICキャップ) 黒 5個入 LP-TIC-60 *BLK*	230	270	3261	3261									
3-9656-02	端子キャップ (TICキャップ) 黒 5個入 LP-TIC-60 *BLU*	230	270	3261	3261									
3-9656-03	端子キャップ (TICキャップ) 緑 5個入 LP-TIC-60 *GRN*	230	270	3261	3261									
3-9656-04	端子キャップ (TICキャップ) 赤 5個入 LP-TIC-60 *RED*	230	270	3261	3261									
3-9656-05	端子キャップ (TICキャップ) 白 5個入 LP-TIC-60 *WHI*	230												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニークーブズ 2016 頁	サニークーブズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビービー ングパンフ 頁
4-333-02	細嘴子台 T20C03	380	430	3264	3264									
4-333-03	細嘴子台 T20C04	450	500	3264	3264									
4-333-04	細嘴子台 T20C06	650	720	3264	3264									
4-333-05	細嘴子台 T20C08	800	890	3264	3264									
4-333-06	細嘴子台 T20C10	1,000	1,100	3264	3264									
4-333-07	細嘴子台 T20C12	1,150	1,270	3264	3264									
4-333-08	細嘴子台 T20C14	1,350	1,490	3264	3264									
4-333-09	細嘴子台 T20C15	1,400	1,550	3264	3264									
4-333-10	細嘴子台 T20C20	1,850	2,050	3264	3264									
4-334-01	細嘴子台 T1002	210	240	3264	3264									
4-334-02	細嘴子台 T1003	260	300	3264	3264									
4-334-03	細嘴子台 T1004	310	350	3264	3264									
4-334-04	細嘴子台 T1005	360	400	3264	3264									
4-334-05	細嘴子台 T1006	420	470	3264	3264									
4-334-06	細嘴子台 T1008	520	580	3264	3264									
4-334-07	細嘴子台 T1010	620	690	3264	3264									
4-334-08	細嘴子台 T1012	720	800	3264	3264									
4-334-09	細嘴子台 T1014	820	910	3264	3264									
4-334-10	細嘴子台 T1015	880	980	3264	3264									
4-334-11	細嘴子台 T1016	950	1,050	3264	3264									
4-334-12	細嘴子台 T1018	1,050	1,160	3264	3264									
4-334-13	細嘴子台 T1020	1,150	1,270	3264	3264									
4-334-14	細嘴子台 T1022	1,250	1,380	3264	3264									
4-334-15	細嘴子台 T1024	1,350	1,490	3264	3264									
4-334-16	細嘴子台 T1025	1,400	1,550	3264	3264									
4-334-17	細嘴子台 T1030	1,650	1,820	3264	3264									
4-367-01	ガロン瓶スタンド GS2	39,000	49,000	1154	1154									
4-367-02	ガロン瓶スタンド GS3	45,000	55,000	1154	1154									
4-395-02	洗浄器用3段式バスケット兼台 (MCS/MCD用)	5,100	5,510	2522	2522									
4-4012-01	フッ素加工広口試薬瓶 125mL 2197-0004	560	580	1771	1771									
4-4012-02	フッ素加工広口試薬瓶 250mL 2197-0008	820	850	1771	1771									
4-4012-03	フッ素加工広口試薬瓶 500mL 2197-0015	1,100	1,120	1771	1771									
4-4012-04	フッ素加工広口試薬瓶 1000mL 2197-0032	2,000	2,050	1771	1771									
4-4012-05	フッ素加工広口試薬瓶 2000mL 2124-0005	4,200	4,300	1771	1771									
4-4287-01	KF94 ダイヤモンド型 4層 マスク L AGM00392	2,000	1,500	-	-									
4-4287-02	KF94 ダイヤモンド型 4層 マスク M AGM00393	2,000	1,500	-	-									
4-5009-01	ステンレス加圧容器 10L TM10SRV	49,000	52,500	1883	1883									
4-5009-02	ステンレス加圧容器 18L TM18SRV	53,000	56,400	1883	1883									
4-5009-03	ステンレス加圧容器 5L TM5SRV	46,000	48,300	1883	1883									
4-5009-04	ステンレス加圧容器 20L TM21SRV	57,300	60,800	1883	1883									
4-5009-05	ステンレス加圧容器 24L TM20SRV	100,800	112,000	1883	1883									
4-5009-06	ステンレス加圧容器 39L TM39SRV	108,900	121,000	1883	1883									
4-5307-01	ハイベッセル容器 325mL No.300	190	230	1740	1740									
4-5307-02	ハイベッセル容器 525mL No.450	250	290	1740	1740									
4-5307-03	ハイベッセル容器 655mL No.510	290	330	1740	1740									
4-5307-04	ハイベッセル容器 1200mL No.1100	490	560	1740	1740									
4-5307-05	ハイベッセル容器 3600mL No.3000	1,630	1,740	1740	1740									
4-5307-06	ハイベッセル容器 4450mL No.4000	1,680	1,790	1740	1740									
4-5307-07	ハイベッセル容器 11700mL No.10000	3,230	3,650	1740	1740									
4-5307-08	ハイベッセル容器 2200mL No.2100	1,080	1,170	1740	1740									
4-5307-09	ハイベッセル容器 6950mL No.7000	3,480	3,820	1740	1740									
4-5330-01	レバースクリューコック	650	720	1730	1730									
4-5331-01	スクエア・ボトル 3L	790	910	1730	1730									
4-5331-02	スクエア・ボトル 5L	1,050	1,210	1730	1730									
4-5331-03	スクエア・ボトル 10L	1,500	1,720	1730	1730									
4-5332-01	スクエア・ボトル 3L 活栓付	1,250	1,440	1730	1730									
4-5332-02	スクエア・ボトル 5L 活栓付	1,450	1,670	1730	1730									
4-5332-03	スクエア・ボトル 10L 活栓付	1,900	2,190	1730	1730									
4-5333-01	ハンディー・ボトル 活栓付 10L 瓶口コック付	2,550	2,930	1744	1744									
4-5333-02	ハンディー・ボトル 活栓付 20L 瓶口コック付	3,200	3,680	1744	1744									
4-5334-01	ハンディー・ボトル 活栓付 10L 広口コック付	2,650	3,050	1744	1744									
4-5334-02	ハンディー・ボトル 活栓付 20L 広口コック付	3,200	3,680	1744	1744									
4-5335-01	ヘンペイ 活栓付瓶 10L	2,500	2,880	1750	1750									
4-5335-02	ヘンペイ 活栓付瓶 20L	3,200	3,680	1750	1750									
4-5647-04	フッ素加工瓶口試薬瓶 2000mL 2097-0005	4,400	4,500	1771	1771									
4-5647-05	フッ素加工瓶口試薬瓶 4000mL 2097-0010	6,000	6,200	1771	1771									
4-5647-11	フッ素加工瓶口試薬瓶 250mL 2097-0008	590	600	1771	1771									
4-5647-12	フッ素加工瓶口試薬瓶 500mL 2097-0015	820	850	1771	1771									
4-5647-13	フッ素加工瓶口試薬瓶 1000mL 2097-0032	1,420	1,450	1771	1771									
4-5651-01	ステンレス加圧容器専用計付 10L TK10RSJ-LG	67,000	71,000	1884	1884									
4-5651-02	ステンレス加圧容器専用計付 18L TK18RSJ-LG	72,000	76,000	1884	1884									
4-5657-01	モールド洗浄瓶 (瓶口) 100mL	140	160	1799	1799									
4-5657-02	モールド洗浄瓶 (瓶口) 250mL	160	180	1799	1799									
4-5657-03	モールド洗浄瓶 (瓶口) 500mL	200	220	1799	1799									
4-5657-04	モールド洗浄瓶 (瓶口) 1L	260	290	1799	1799									
4-5658-01	モールド洗浄瓶 (広口) 250mL	200	220	1799	1799									
4-5658-02	モールド洗浄瓶 (広口) 500mL	240	270	1799	1799									
4-5658-03	モールド洗浄瓶 (広口) 1L	310	350	1799	1799									
4-5663-01	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 レッド 100mL	140	160	1800	1800			97						
4-5663-02	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 レッド 250mL	170	190	1800	1800			97						
4-5663-03	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 レッド 500mL	210	240	1800	1800			97						
4-5663-04	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 レッド 1L	270	300	1800	1800			97						
4-5664-01	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 イエロー 100mL	140	160	1800	1800			97						
4-5664-02	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 イエロー 250mL	170	190	1800	1800			97						
4-5664-03	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 イエロー 500mL	210	240	1800	1800			97						
4-5664-04	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 イエロー 1L	270	300	1800	1800			97						
4-5665-01	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 ブルー 100mL	140	160	1800	1800			97						
4-5665-02	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 ブルー 250mL	170	190	1800	1800			97						
4-5665-03	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 ブルー 500mL	210	240	1800	1800			97						
4-5665-04	洗浄瓶カラムバリエ瓶口 ブルー 1L	270	300	1800	1800			97						
4-5668-01	洗浄瓶カラムバリエ広口 レッド 250mL	210	240	1800	1800									
4-5668-02	洗浄瓶カラムバリエ広口 レッド 500mL	250	280	1800	1800									
4-5668-03	洗浄瓶カラムバリエ広口 レッド 1L	330	370	1800	1800									
4-5669-01	洗浄瓶カラムバリエ広口 イエロー 250mL	210	240	1800	1800									
4-5669-02	洗浄瓶カラムバリエ広口 イエロー 500mL	250	280	1800	1800									
4-5669-03	洗浄瓶カラムバリエ広口 イエロー 1L	330	370	1800	1800									
4-5670-01	洗浄瓶カラムバリエ広口 ブルー 250mL	210	240	1800	1800									
4-5670-02	洗浄瓶カラムバリエ広口 ブルー 500mL	250	280	1800	1800									
4-5670-03	洗浄瓶カラムバリエ広口 ブルー 1L	330	370	1800	1800									
4-772-11	廃液回収容器用交換タンク ブルー	1,950	2,150	1043	1043									
4-772-12	廃液回収容器用交換タンク レッド	1,950	2,150	1043	1043									
4-772-14	廃液回収容器用交換タンク イエロー	1,950	2,150	1043	1043									
5-009-01	瓶口瓶 (HDPE製) 2L	410	470	1741	1741									
5-009-02	瓶口瓶 (HDPE製) 3L	560	640	1741	1741									
5-009-03	瓶口瓶 (HDPE製) 5L	890	1,020	1741	1741									
5-009-04	瓶口瓶 (HDPE製) 10L	1,450	1,670	1741	1741									
5-009-05	瓶口瓶 (HDPE製) 20L	2,160	2,490	1741	1741									
5-009-06	瓶口瓶 (HDPE製) 30L 取手付	3,600	4,140	1741	1741									
5-011-01	広口瓶 (HDPE製) 2L	460	530	1741	1741									
5-011-02	広口瓶 (HDPE製) 3L	590	680	1741	1741									
5-011-03	広口瓶 (HDPE製) 5L	900	1,030	1741	1741									

2022年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2021	サナクリスト	ナビス2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アピビア	アズツール	ナビ研2021	感染症対策用 品	ウェルビー ングバンク
					2021	2021	2016	2020		2021	2021	2021		
5-3000-01	PFAメスフラスコ 25mL 107197	14,440	19,290	1985	1985									
5-3000-02	PFAメスフラスコ 50mL 107297	14,780	19,750	1985	1985									
5-3000-03	PFAメスフラスコ 100mL 107397	17,320	24,510	1985	1985									
5-3000-04	PFAメスフラスコ 250mL 107497	25,540	30,610	1985	1985									
5-3000-05	PFAメスフラスコ 500mL 107597	29,670	35,200	1985	1985									
5-3000-06	PFAメスフラスコ 10mL 107097	14,100	18,740	1985	1985									
5-3034-21-20	デジタル温度度計 校正証明書付 CTH-1365	32,000	34,200	559	559									
5-355-01	ハイルーテ角瓶 (PE瓶) 1L 1000	500	560	1745	1745									
5-355-02	ハイルーテ角瓶 (PE瓶) 2L 2000	760	840	1745	1745									
5-355-03	ハイルーテ角瓶 (PE瓶) 3L 3000	840	930	1745	1745									
5-355-04	ハイルーテ角瓶 (PE瓶) 4L 4000	1,320	1,460	1745	1745									
5-355-05	ハイルーテ角瓶 (PE瓶) 5L 5000	1,790	1,970	1745	1745									
5-4020-01	把手付ビーカー 1L 1511-1000	44,900	46,000	1974	1974									
5-4020-02	把手付ビーカー 3L 1511-3000	62,600	64,200	1974	1974									
5-4051-03	&つぼ (C型) フタ 50mL用 CW-C3	480	530	2139	2139									
5-4060-01	ジルコニアボール YTZ-0.2	46,000	49,000	288	288									
5-4060-02	ジルコニアボール YTZ-0.3	23,100	26,100	288	288									
5-4060-03	ジルコニアボール YTZ-0.4	21,600	24,600	288	288									
5-4060-04	ジルコニアボール YTZ-0.5	18,800	21,800	288	288									
5-4060-05	ジルコニアボール YTZ-0.6	18,700	21,700	288	288									
5-4060-06	ジルコニアボール YTZ-0.65	18,700	21,700	288	288									
5-4060-07	ジルコニアボール YTZ-0.8	17,800	20,800	288	288									
5-4060-08	ジルコニアボール YTZ-1	17,600	20,600	288	288									
5-4060-09	ジルコニアボール YTZ-1.5	21,200	20,200	288	288									
5-4060-10	ジルコニアボール YTZ-2	16,900	19,900	288	288									
5-4060-11	ジルコニアボール YTZ-3	16,600	19,600	288	288									
5-4060-12	ジルコニアボール YTZ-4	16,600	19,600	288	288									
5-4060-13	ジルコニアボール YTZ-5	15,600	18,600	288	288									
5-4060-14	ジルコニアボール YTZ-10	15,100	18,100	288	288									
5-4060-15	ジルコニアボール YTZ-0.05	65,000	68,000	288	288									
5-4060-16	ジルコニアボール YTZ-0.1	60,000	63,000	288	288									
5-4060-17	ジルコニアボール YTZ-15	16,500	19,500	288	288									
5-4060-18	ジルコニアボール YTZ-20	16,500	19,500	288	288									
5-4060-19	ジルコニアボール YTZ-25	16,500	19,500	288	288									
5-418-01	ヘンペイ広口瓶 10L	2,000	2,200	1750	1750			399						

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機械2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
62-7022-92	QSP ビベクトチップ 100-1000 μL クリアー 71mm ラック (100本×10ラック) 111-R100N-Q	6,200	6,400	1400	1400									
62-7022-93	QSP ビベクトチップ 100-1000 μL クリアー 71mm ラック (100本×10ラック) 減菌済 111-R100NS-Q	6,800	7,000	1400	1400									
62-7022-94	QSP ビベクトチップ 100-1000 μL ブルー 71mm ラック (100本×10ラック) 111-R100-Q	6,200	6,400	1400	1400									
62-7022-95	QSP ビベクトチップ 100-1000 μL ブルー 71mm ラック (100本×10ラック) 減菌済 111-R100S-Q	6,800	7,000	1400	1400									
62-7023-11	QSP ビベクトチップ 0.1-20 μL クリアー 46mm バルク (1000本入) 114-Q	2,600	2,700	1400	1400									
62-7023-40	QSP マイクロチューブ 0.6mL 直接付 クリアー 30.4mm バルク (1000本入) クリアー 502-GRD-Q	3,500	3,600	1275	1275									
62-7023-58	QSP マイクロチューブ 2.0mL 直接付 クリアー 40.2mm バルク (500本入) クリアー 508-GRD-Q	2,700	2,800	1275	1275									
62-7023-67	QSP マイクロチューブ 5mL 直接付 クリアー 39.5mm バルク (500本入) クリアー 509-GRD-Q	2,100	2,200	1275	1275									
62-7024-29	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm ラック (96本×10ラック) 未滅菌 H-104-96R-Q	7,700	5,900	1400	1400									
62-7024-31	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm ラック (96本×10ラック) 滅菌済 H-104-96RS-Q	5,700	5,900	1400	1400									
62-7024-41	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm 詰め替え (96本×5プレート) 未滅菌 HRI-104-Q	2,300	2,400	1400	1400									
62-7024-48	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm ラック (96本×10ラック) H-TW110-96R-Q	5,300	5,500	1400	1400									
62-7024-49	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm ラック (96本×10ラック) 滅菌済 H-TW110-96RS-Q	5,800	6,000	1400	1400									
62-7024-65	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm 詰め替え (96本×5プレート×2バック) 未滅菌 T104RL-Q	4,500	4,600	1400	1400									
62-7024-66	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm 詰め替え (96本×5プレート×2バック) 滅菌済 T104RLS-Q	5,200	5,400	1400	1400									
62-7024-67	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm ラック (96本×10ラック) 未滅菌 T104R-Q	5,600	5,800	1400	1400									
62-7024-68	スタンダードチップ (10 μL-QSP) クリア 31.5mm ラック (96本×10ラック) 滅菌済 T104RS-Q	6,100	6,300	1400	1400									
62-7024-95	QSP ビベクトチップ 0.1-20 μL クリアー 46mm ラック (96本×10ラック) T114R-Q	5,300	5,500	1400	1400									
62-7024-96	QSP ビベクトチップ 0.1-20 μL クリアー 46mm ラック (96本×10ラック) 滅菌済 T114RS-Q	5,800	6,000	1400	1400									
62-7025-37	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm ラック (96本×5プレート×2バック) TTW110RL-Q	4,400	4,500	1400	1400									
62-7025-38	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm 詰め替え (96本×5プレート×2バック) 滅菌済 TTW110RLS-Q	5,100	5,300	1400	1400									
62-7025-41	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm ラック (96本×10ラック) TTW110R-Q	5,300	5,500	1400	1400									
62-7025-42	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm ラック (96本×10ラック) 滅菌済 TTW110RS-Q	5,800	6,000	1400	1400									
62-7025-46	QSP ビベクトチップ 1-200 μL 肉薄タイプイエロー 50mm バルク (1000本入) TTW110-Q	2,400	2,500	1400	1400									
6-290-01	駒込ビベクト (LDPE製) 1mL 10本入	250	280	2013	2013									
6-290-02	駒込ビベクト (LDPE製) 2mL 10本入	300	330	2013	2013									
6-290-03	駒込ビベクト (LDPE製) 5mL 10本入	350	390	2013	2013									
6-290-04	駒込ビベクト (LDPE製) 10mL 10本入	400	440	2013	2013									
62-9233-75	エビダーム エピタブ 6枚入 クリア ETAB6C	4,500	6,500			1395								
62-9233-76	エビダーム エピタストリップ 6枚入 クリア ECS1C	3,800	5,000			1395								
62-9233-77	エビダーム エピタスタンダード 18本入 クリア EST1C	9,800	13,000			1395								
62-9233-78	クリスタルエポキシチップ フロリダ A25g PHOS425	5,900	7,900			1395								
63-1202-77	ヤミタロビベクトバイオニクスシリーズ 82g PX85JP	282,000	292,000	-	-									
63-1202-93	分析天びンバイオニクスシリーズ 82g PX84JP	160,000	166,000	-	-									
63-1202-96	分析天びンバイオニクスシリーズ 220g PX223JP	92,000	95,400	-	-									
63-1203-01	上皿天びンバイオニクスシリーズ 3200g PX3202JP	103,000	107,000	-	-									
63-1203-03	上皿天びンバイオニクスシリーズ 5200g PX5202JP	130,000	134,000	-	-									
63-1241-48	呼吸機能測定装置 IOP-01	180,000	200,000			880								
63-1242-68	バスタオルミニ(ブラウン)1枚 TB-003-BR	1,300	1,500									-		
63-1242-69	バスタオルミニ(ベージュ)1枚 TB-003-BE	1,300	1,500									-		
63-1242-70	バスタオルミニ(ローズピンク)1枚 TB-003-RP	1,300	1,500									-		
63-1242-71	バスタオルミニ(キャメル)1枚 TB-003-CAM	1,300	1,500									-		
63-1242-72	バスタオルミニ(濃藍)1枚 TB-003-KA	1,300	1,500									-		
6-313-01	アンウイヤー試験管立 φ13mm×72本 ホワイト 5970-0013	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-02	アンウイヤー試験管立 φ13mm×72本 オレンジ 5970-0113	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-03	アンウイヤー試験管立 φ13mm×72本 イエロー 5970-0213	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-04	アンウイヤー試験管立 φ13mm×72本 ブルー 5970-0313	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-05	アンウイヤー試験管立 φ13mm×72本 グリーン 5970-0413	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-06	アンウイヤー試験管立 φ16mm×72本 ホワイト 5970-0016	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-07	アンウイヤー試験管立 φ16mm×72本 オレンジ 5970-0116	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-08	アンウイヤー試験管立 φ16mm×72本 イエロー 5970-0216	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-09	アンウイヤー試験管立 φ16mm×72本 ブルー 5970-0316	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-10	アンウイヤー試験管立 φ16mm×72本 グリーン 5970-0416	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-11	アンウイヤー試験管立 φ20mm×40本 ホワイト 5970-0020	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-12	アンウイヤー試験管立 φ25mm×40本 ホワイト 5970-0025	4,100	4,200	2043	2043									
6-313-13	アンウイヤー試験管立 φ30mm×24本 ホワイト 5970-0030	4,100	4,200	2043	2043									
6-313-14	アンウイヤー試験管立 φ13mm×72本 レッド 5970-0513	3,900	4,000	2043	2043									
6-313-15	アンウイヤー試験管立 φ16mm×72本 レッド 5970-0516	3,900	4,000	2043	2043									
63-2565-92	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25-3.5-RED	810	980	3260	3260									
63-2566-01	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25-3.5-RED	810	980	3260	3260									
63-2566-05	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25-4-RED	810	980	3260	3260									
63-2566-07	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25-5-RED	810	980	3260	3260									
63-2566-17	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25V-3.5-RED	840	1,010	3260	3260									
63-2566-24	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25V-3N-RED	840	1,010	3260	3260									
63-2566-35	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25V-4S-RED	840	1,010	3260	3260									
63-2566-37	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX1.25V-5-RED	1,070	1,290	3260	3260									
63-2566-46	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2-3.5-BLU	810	980	3260	3260									
63-2566-56	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2-3-BLU	810	980	3260	3260									
63-2566-62	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2-4-BLU	810	980	3260	3260									
63-2566-68	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2-5-BLU	810	980	3260	3260									
63-2566-72	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2-6-BLU	1,210	1,460	3260	3260									
63-2566-76	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2V-3.5-BLU	910	1,100	3260	3260									
63-2566-82	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2V-3-BLU	910	1,100	3260	3260									
63-2566-90	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2V-4S-BLU	910	1,100	3260	3260									
63-2566-92	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 100個入 TMEX2V-5-BLU	970	1,170	3260	3260									
63-2567-26	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 50個入 TMEX5.5-4-YEL	720	870	3260	3260									
63-2567-32	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 50個入 TMEX5.5-5-YEL	720	870	3260	3260									
63-2567-34	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 50個入 TMEX5.5-6-YEL	890	1,070	3260	3260									
63-2567-40	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 50個入 TMEX5.5V-4-YEL	870	1,040	3260	3260									
63-2567-42	環境配慮形熱線被覆付丸形端子 50個入 TMEX5.5V-5-YEL	870	1,040	3260	3260									
63-5729-32	コンバクト電子天びンコンパルスCRシリーズ 2200g 1g CR2200JP	11,800	12,000	465	465									
63-5729-33	コンバクト電子天びンコンパルスCRシリーズ 5200g 1g CR5200JP	14,300	14,900	465	465									
63-5729-38	コンバクト電子天びンナビゲーター-NVシリーズ 620g 0.01g NV622JP	52,500	54,500	462	462									
63-5729-39	コンバクト電子天びンナビゲーター-NVシリーズ 220g 0.1g NV221JP	32,800	34,000	-	-									
63-5729-40	コンバクト電子天びンナビゲーター-NVシリーズ 1200g 0.1g NV1201JP	34,000	35,200	-	-									
63-5729-43	コンバクト電子天びンナビゲーター-NVTシリーズ 6200g 0.1g NVT6201JP	48,000	49,800	-	-									
6-373-03	グリース HVG 50g	3,650	4,390	2314	2314									
6-375-01	真空用グリース 50g	2,760	3,320	2315	2315									
6-4047-21-20	デジタル角度計 校正証明書付 LX-2500	44,700	47,700	704	704									
6-4047-22-20	デジタル角度計 校正証明書付 LX-3000	48,000	51,300	704	704									
64-0902-87	バソナルガス昇降デスク ERD-GAP1W	19,800	20,800											
64-0903-62	マイクロステレオマイクホン MM-HS706BK	1,800	1,900			741							26	
64-0903-63	マイクロステレオマイクホン MM-HS707BK	2,100	2,200			741							26	
64-0905-34	ゲートバルダー DH-319W	5,000	5,100			742								
64-0905-35	ゲートバルダー DH-319W	5,000	5,100			742								
64-5225-63	保護カバー (Rad-5/5w用ポータブル) レッド 1981	10,000	11,500			842								
64-8882-72	スマートフォン対応ビラニ真空計 NW16仕様 SWU10-U	49,800	59,800	-	-									
64-8882-73	スマートフォン対応ビラニ真空計 NW25仕様 SWU10-U	54,800	65,800	-	-									
64-8882-74	スマートフォン対応ビラニ真空計 R1/8仕様 SWU10-U</													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト	ナビス2022	サニーアークス	サニーアークス	設備2022	アズビエア	アズツール	ナビス新2021	感染症対策用	ウェルビービー
				機種2021 頁	2021 頁	頁	2016 頁	2020 頁	頁	2021 頁	2021 頁	頁	品/パンフ 頁	ページ 頁
6-6681-14	キムテックス タオлтаイP・ブルー 60732	18,000	18,960	2366	2366									
6-6687-01	キムテックス・ホワイト 63200	30,000	31,500	3104	3104									
6-6938-01	グリーンルーム用チェア（リング無し） ブラック SK-825-IDDG	41,000	43,100	3037	3037				381					
6-6938-02	グリーンルーム用チェア（リング付き） ブラック SK-827-IDDG	45,500	47,800	3037	3037				381					
6-6938-03	グリーンチェア SK-881	38,500	40,400	3037	3037									
6-6938-04	グリーンルーム用チェア（リング無し） ホワイト SK-825W	41,000	43,100	3037	3037				381					
6-6938-05	グリーンルーム用チェア（リング付き） ホワイト SK-827W	45,500	47,800	3037	3037				381					
6-6963-01	CRワークベンチ CR-80B	71,000	92,600	3021	3021									
6-6963-02	CRワークベンチ CR-12B	83,000	99,600	3021	3021									
6-6963-03	CRワークベンチ CR-15B	89,500	108,000	3021	3021									
6-711-51	バرفィルム 4 (10cm) ×125Ft (38m) 12巻入 4125Ft	39,600	48,000			993								
6-711-52	バرفィルム 2 (5cm) ×250Ft (75m) 24巻入 2 250Ft	85,800	103,200			993								
6-7189-02	メタロールポンプ PTFEチューブ用 MRP-1XT	125,000	140,000	362	362									
6-7948-22-20	防水デジタル温度計 校正証明書付 CT-311WP	15,000	15,500	544	544									
6-7948-31-20	防水温度計 校正証明書付 CT-321WP	12,980	13,300	544	544									
6-8821-01-20	食品用デジタル温度計 校正証明書付き TM-150	13,860	14,350	545	545									
7-096-01	キムテキュアW4（クリティカルタスクワイパーカー） 100枚×5 63111	32,500	34,200	3103	3103									
7-1084-03	おうちくりん（福祉物処理キット） 漏洩吸入用	1,250	1,260	2953	2953	480	327	40				261		
7-1084-04	おうちくりん（福祉物処理キット） プロヒッター入り	1,850	1,860	2953	2953	480						261		
7-1269-01	ブロンシア注射特回吸ボックスM2用 ブラケット	3,600	3,800	2652	2652	588						253		
7-1269-02	ブロンシア注射特回吸ボックスM2用 ブラケット	4,000	4,200	2652	2652	588						253		
7-1269-03	ブロンシア注射特回吸ボックスM2用 ブラケット	3,400	3,600	2652	2652	588						253		
7-1338-01	デイスボリとり1巻 (40枚入) dustpan	1,200	1,300	2953	2953	483						261		
7-189-04	FEP分派ロート TFEコック付 500mL 4301-0500	29,400	30,100	1951	1951									
7-222-01	フロート攪拌子 28.0×φ54.0mm DS6630-0250	11,900	12,200	222	222									
7-222-03	フロート攪拌子 30.0×φ92.0mm DS6630-1000	20,600	21,100	222	222									
7-222-05	フロート攪拌子 31.0×φ155.0mm DS6630-4000	24,000	24,600	222	222									
7-2525-11	介護用ベッド【和夢 新】用 サイドレールR 995×395mm (ボトム面より)	18,000	19,800									105		
7-2531-01	ライフリーー機中安心さらさらパッド スーパー 500-006375-00	2,200	2,310									231		
7-2531-02	ライフリーー機中安心さらさらパッド ウルトラ 500-202215-00	2,600	2,730									231		
7-2532-01	ライフリーー長時間安心さらさらパッド 500-202700-00	1,900	2,130									231		
7-2533-01	ライフリーー兼モレ安心テープ止め S24枚入	1,550	1,780									231		
7-2534-01	ライフリーーリハビリバンパレギュラーS 500-200310-00	2,200	2,310									231		
7-2534-02	ライフリーーリハビリバンパレギュラーM 500-200320-00	2,200	2,310									231		
7-2534-03	ライフリーーリハビリバンパレギュラーL 500-200330-00	2,200	2,310									231		
7-2534-04	ライフリーーリハビリバンパレギュラーLL 500-200340-00	2,200	2,310									231		
7-2535-11	ライフリーー横モレ安心テープ止め S 24枚入	2,600	2,730									-		
7-2535-12	ライフリーー横モレ安心テープ止め M 23枚入	2,700	2,840									-		
7-2535-13	ライフリーー横モレ安心テープ止め L 20枚入	2,800	2,940									-		
7-2720-35	ハブリッド式加湿器 450×348×410mm HD-1500F	56,700	59,200			455								
7-2720-36	ハブリッド式加湿器 450×348×410mm HD-1800F	65,000	67,500			455								
7-2720-37	ハブリッド式加湿器 450×348×410mm HD-2400F	75,000	77,500			455								
7-3042-01	ナビロードシーツ（シュラン品販）	590	640			1597						379		
7-3071-01	ブロンシアデイスボシーツ 900×1000mm 1巻 (10枚入) #900	1,200	1,260			1599								
7-3071-02	ブロンシアデイスボシーツ 1200×1000mm 1巻 (10枚入) #1200	1,600	1,680			1599								
7-3071-03	ブロンシアデイスボシーツ 1500×1000mm 1巻 (10枚入) #1500	2,000	2,100			1599								
7-3071-04	ブロンシアデイスボシーツ 1800×1000mm 1巻 (10枚入) #1800	2,400	2,520			1599								
7-3071-05	ブロンシアデイスボシーツ 2100×1000mm 1巻 (10枚入) #2100	2,800	2,930			1599								
7-3071-06	ブロンシアデイスボシーツ 1000mm×100m 1巻入 #100	10,000	10,600			1599								
7-3076-01	ベッド用バグホルダー BBH-1	1,800	1,950			1915								
7-3301-11	ポリシラー UP-200 補修キット 19304	6,000	6,420			1514								
7-3424-01	カテーテルホルダー フック型 1箱用	2,800	3,050			212								
7-3445-01	診察台（折りたたみ脚） モタ 650×1800×400 H400	42,000	48,600			695								
7-3445-02	診察台（折りたたみ脚） ミルク 650×1800×400 H400	42,000	48,600			695								
7-3445-03	診察台（折りたたみ脚） ビーチ 650×1800×400 H400	42,000	48,600			695								
7-3445-04	診察台（折りたたみ脚） キウイ 650×1800×400 H400	42,000	48,600			695								
7-3445-05	診察台（折りたたみ脚） グレー 650×1800×400 H400	42,000	48,600			695								
7-3445-06	診察台（折りたたみ脚） ブラック 650×1800×400 H400	42,000	48,600			695								
7-3446-01	診察台（折りたたみ脚） モタ 650×1800×550 H550	44,000	51,000			695								
7-3446-02	診察台（折りたたみ脚） ミルク 650×1800×550 H550	44,000	51,000			695								
7-3446-03	診察台（折りたたみ脚） ビーチ 650×1800×550 H550	44,000	51,000			695								
7-3446-04	診察台（折りたたみ脚） キウイ 650×1800×550 H550	44,000	51,000			695								
7-3446-05	診察台（折りたたみ脚） グレー 650×1800×550 H550	44,000	51,000			695								
7-3446-06	診察台（折りたたみ脚） ブラック 650×1800×550 H550	44,000	51,000			695								
7-3470-01	アルボナース（R）PRO（速乾性手指消毒剤） 350mL	1,200	1,220			415						241		
7-3470-02	アルボナース（R）PRO（速乾性手指消毒剤） 500mL	1,500	1,540			415						241		
7-3470-03	アルボナース（R）PRO（速乾性手指消毒剤） 1L	2,000	2,050			415						241		
7-3562-01	とっても静かな処置室（トレイDBOX） A4用 TSS-A2	122,000	124,000			215								
7-3562-02	とっても静かな処置室（トレイDBOX） A4用 TSS-B2	125,000	128,000			215								
7-3562-03	とっても静かな処置室（トレイDBOX） A4用 TSS-C2	121,000	123,000			215								
7-3562-04	とっても静かな処置室（トレイDBOX） A3用 TSS-D2	133,000	135,000			215								
7-3744-01	義歯ブラシ（かため） 1055	3,260	3,560									74		
7-3746-01	キャビネットオーガナイザー 1001	600	660			1550								
7-3746-02	キャビネットオーガナイザー 1002	600	660			1550								
7-3746-03	キャビネットオーガナイザー 1003	600	660			1550								
7-3746-04	キャビネットオーガナイザー 1004	600	660			1550								
7-3746-05	キャビネットオーガナイザー 1005	600	660			1550								
7-3746-06	キャビネットオーガナイザー 1006	600	660			1550								
7-3955-01	心臓検査 キャッチャーCFIT スターール3 用紙 10枚入 T.K.K.1411a	2,900	4,500			1259								
7-3955-02	心臓検査 キャッチャーCFIT スターール3 用紙 10枚入 T.K.K.1411b	650	2,000			1259								
7-3955-03	心臓検査 キャッチャーCFIT スターール3 用紙 10枚入 T.K.K.1411c	160	450			1259								
7-3955-04	心臓検査 キャッチャーCFIT スターール3 用紙 10枚入 T.K.K.1411d	1,800	2,000			1259								
7-3955-05	心臓検査 S-Hシールドシールド検査 検査用紙 10枚入 T.K.K.1452	2,300	4,500			1259								
7-3955-06	心臓検査 S-Hシールドシールド検査 検査用紙 10枚入 T.K.K.1451	330	2,000			1259								
7-3957-01	心臓検査（YG規格検査） 検査用紙 一般用 10枚入 T.K.K.1501a	2,500	4,500			1259								
7-3957-02	心臓検査（YG規格検査） 検査用紙 高圧用 10枚入 T.K.K.1401b	2,500	4,500			1259								
7-3957-03	心臓検査（YG規格検査） 検査用紙 中圧用 10枚入 T.K.K.1501c	2,500	4,500			1259								
7-3957-04	心臓検査（YG規格検査） 検査用紙 小圧用 10枚入 T.K.K.1401d	2,500	4,500			1259								
7-3957-05	心臓検査（YG規格検査） 検査実施方法（採点手引） T.K.K.1402	400	2,000			1259								
7-3957-06	心臓検査（YG規格検査） 小圧用手引 T.K.K.14141	400	2,000			1259								
7-4150-01	クレシア 除菌ウェットタオル バックタイプ 250枚入	4,500	4,730			479								
7-4150-02	クレシア 除菌ウェットタオル ボトルタイプ 100枚入	900	950			479								
7-4150-11	クレシア 除菌ウェットタオル バックタイプ 除菌用 250枚入 64135	2,750	2,890			479								
7-4150-12	クレシア 除菌ウェットタオル ボトルタイプ 除菌用 100枚入	800	840			479								
7-4163-05	スマイルケア 太陽 グリーン	39,800	43,800			1862								
7-4420-11	一重履き 紳士 M	2,200	2,650			1490								
7-4420-12	一重履き 紳士 L	2,200	2,650			1490								
7-4420-13	一重履き 婦人 M	2,200	2,650			1490								
7-4420-14	一重履き 婦人 L	2,200	2,650			1490								
7-4421-11	ガーゼ履き 紳士 M	2,200	2,700			1989								
7-4421-12	ガーゼ履き 紳士 L	2,200	2,700			1989								
7-4421-13	ガーゼ履き 紳士 LO	2,200	2,700			1989								
7-4421-14	ガーゼ履き 婦人 M	2,200	2,700			1989								
7-4421-15	ガーゼ履き 婦人 L	2,200	2,700			1989								
7-4421-16	ガーゼ履き 婦人 LO	2,200	2,700			1989								

2022年8月1日より実施

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンタアスト	ナビス2022	サニーアーク	サニーアーク	逸陽2022	アズビュア	アズツール	ナビス新2021	感染症対策用	ウェルビービー
				機組2021 頁	2021 頁	頁	2016 頁	2020 頁	機組2022 頁	2021 頁	2021 頁	頁	品バインフ 頁	ページ
7-4644-01	アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P	10,000	11,500			403						244		
7-4644-02	アルコール消毒液ポンプスタンド プレートなし AS-01	8,200	9,350			403						244		
7-4645-01	スチールワゴン (2段) ホワイト YS-217	9,900	13,300			232								
7-4645-02	スチールワゴン (2段) ブルー YS-218	9,900	13,300			232								
7-4646-01	ファイルワゴン 2段 YS-K26	13,000	15,900			165								
7-4646-02	ファイルワゴン 3段 YS-K27	15,600	18,900			165								
7-4647-12	ウッドファイルワゴン 2段 YSK-016	10,700	15,100			167								
7-4647-13	ウッドファイルワゴン 3段 YSK-024	14,200	19,600			167								
7-4809-01	乳がんエコーシミュレータ BMC-02	45,000	52,000			1066								
7-4809-11	新生児注射トレーニングモデル (ゆうちゃん) BIC-03S	70,000	80,200			668								
7-4809-21	新生児注射トレーニングモデル ゆうちゃん 交換用手背モデル BIC-03A	18,000	20,600			668								
7-4810-01	注射トレーニングモデル レジナちゃん スターターキット (前腕モデル) BIT-01S	68,000	78,000			668								
7-4810-02	注射トレーニングモデル レジナちゃん スターターキット (手背モデル) BIT-02S	70,000	80,200			668								
7-4810-11	注射トレーニングモデル レジナちゃん 交換用前腕モデル (4人入) BIT-01F	46,000	52,400			668								
7-4810-12	注射トレーニングモデル レジナちゃん 交換用手背モデル (2人入) BIT-02W	25,000	27,300			668								
7-4810-13	注射トレーニングモデル レジナちゃん 専用ポンプ PUP-01	45,000	56,000			668								
7-4810-14	注射トレーニングモデル レジナちゃん 粉末模擬血液 (10個入) BLD-02	4,900	5,500			668								
7-4945-01	蘇生方式リフト (ゴールドローベースQタイプ)	1,380,000	1,518,000									120		
7-4945-22	オリジナルハイパックスリング (レッグサポート付) XS	62,000	68,200									120		
7-4945-23	オリジナルハイパックスリング (レッグサポート付) S	59,000	64,900									120		
7-4945-24	オリジナルハイパックスリング (レッグサポート付) MS	61,000	67,100									120		
7-4945-25	オリジナルハイパックスリング (レッグサポート付) M	62,000	68,200									120		
7-4945-26	オリジナルハイパックスリング (レッグサポート付) L	65,000	71,500									120		
7-4945-27	オリジナルハイパックスリング (レッグサポート付) XL	79,000	86,900									120		
7-4945-43	マスターベスト (レッグハーネス付) S	151,000	166,100									120		
7-4945-44	マスターベスト (レッグハーネス付) M	153,000	168,300									120		
7-4945-45	マスターベスト (レッグハーネス付) L	156,000	171,600									120		
7-4945-46	マスターベスト (レッグハーネス付) XL	159,000	174,900									120		
7-4945-47	マスターベスト (レッグハーネス付) XXL	168,000	184,800									120		
7-4960-11	ふたごぶらっコン (完全無駄応用食卓付)	7,000	8,000			1786						439		
7-5322-01	オートクレープ用産業バッグ 305×660mm 200枚入 S	12,000	13,700	2626	2626	597	78							
7-5322-02	オートクレープ用産業バッグ 405×660mm 200枚入 M	20,000	22,400	2626	2626	597	78							
7-5322-03	オートクレープ用産業バッグ 610×810mm 200枚入 L	28,000	31,000	2626	2626	597	78							
7-5322-06	オートクレープ用産業バッグ 900×1000mm 100枚入 LL	21,800	24,300	2626	2626	597	78							
7-5561-01	手付スタッキングコップ ピンク	200	220									52		
7-5561-02	手付スタッキングコップ イエロー	200	220									52		
7-5561-03	手付スタッキングコップ グリーン	200	220									52		
7-5561-04	手付スタッキングコップ ブルー	200	220									52		
7-5561-05	手付スタッキングコップ ホワイト	200	220									52		
7-5753-01	ガソリン缶セット (1L×4缶) 1242439	7,500	8,600			1935						487		
7-5973-01	自動おしぼり機 本体 XZ1	53,000	63,700			1935						56		
7-5973-11	自動おしぼり機専用おしぼりロール (薄手タイプ)	930	1,100			1935						56		
7-5973-12	自動おしぼり機専用おしぼりロール (厚手タイプ)	930	1,100			1935						56		
7-5973-51	自動おしぼり機専用おしぼりロール (薄手タイプ) 大箱	20,500	23,800			1935						56		
7-5973-52	自動おしぼり機専用おしぼりロール (厚手タイプ) 大箱	20,500	23,800			1935						56		
7-6035-01	ボスカ 細字丸芯 白 PC-3M.1	200	210									459		
7-6035-02	ボスカ 細字丸芯 黄 PC-3M.2	200	210									459		
7-6035-03	ボスカ 細字丸芯 緑 PC-3M.4	200	210									459		
7-6035-04	ボスカ 細字丸芯 黄緑 PC-3M.5	200	210									459		
7-6035-05	ボスカ 細字丸芯 緑 PC-3M.6	200	210									459		
7-6035-06	ボスカ 細字丸芯 水色 PC-3M.8	200	210									459		
7-6035-07	ボスカ 細字丸芯 黄 PC-3M.12	200	210									459		
7-6035-08	ボスカ 細字丸芯 緑 PC-3M.13	200	210									459		
7-6035-09	ボスカ 細字丸芯 赤 PC-3M.15	200	210									459		
7-6035-10	ボスカ 細字丸芯 茶 PC-3M.21	200	210									459		
7-6035-11	ボスカ 細字丸芯 黒 PC-3M.24	200	210									459		
7-6035-12	ボスカ 細字丸芯 金 PC-3M.25	200	210									459		
7-6035-13	ボスカ 細字丸芯 紺 PC-3M.26	200	210									459		
7-6035-14	ボスカ 細字丸芯 黄 PC-3M.33	200	210									459		
7-6036-01	ボスカ 中字丸芯 白 PC-5M.1	200	210									459		
7-6036-02	ボスカ 中字丸芯 黄 PC-5M.2	200	210									459		
7-6036-03	ボスカ 中字丸芯 緑 PC-5M.4	200	210									459		
7-6036-04	ボスカ 中字丸芯 黄緑 PC-5M.5	200	210									459		
7-6036-05	ボスカ 中字丸芯 緑 PC-5M.6	200	210									459		
7-6036-06	ボスカ 中字丸芯 水色 PC-5M.8	200	210									459		
7-6036-07	ボスカ 中字丸芯 黄 PC-5M.12	200	210									459		
7-6036-08	ボスカ 中字丸芯 緑 PC-5M.13	200	210									459		
7-6036-09	ボスカ 中字丸芯 赤 PC-5M.15	200	210									459		
7-6036-10	ボスカ 中字丸芯 金 PC-5M.21	200	210									459		
7-6036-11	ボスカ 中字丸芯 紺 PC-5M.24	200	210									459		
7-6036-12	ボスカ 中字丸芯 黒 PC-5M.25	200	210									459		
7-6036-13	ボスカ 中字丸芯 金 PC-5M.26	200	210									459		
7-6036-14	ボスカ 中字丸芯 青 PC-5M.33	200	210									459		
7-6037-01	ボスカ 太字丸芯 白 PC-8K.1	250	260									459		
7-6037-02	ボスカ 太字丸芯 黄 PC-8K.2	250	260									459		
7-6037-03	ボスカ 太字丸芯 緑 PC-8K.4	250	260									459		
7-6037-04	ボスカ 太字丸芯 黄緑 PC-8K.5	250	260									459		
7-6037-05	ボスカ 太字丸芯 緑 PC-8K.6	250	260									459		
7-6037-06	ボスカ 太字丸芯 水色 PC-8K.8	250	260									459		
7-6037-07	ボスカ 太字丸芯 黄 PC-8K.12	250	260									459		
7-6037-08	ボスカ 太字丸芯 黒 PC-8K.13	250	260									459		
7-6037-09	ボスカ 太字丸芯 金 PC-8K.15	250	260									459		
7-6037-10	ボスカ 太字丸芯 紺 PC-8K.21	250	260									459		
7-6037-11	ボスカ 太字丸芯 黒 PC-8K.22	250	260									459		
7-6037-12	ボスカ 太字丸芯 黄 PC-8K.24	250	260									459		
7-6037-13	ボスカ 太字丸芯 青 PC-8K.33	250	260									459		
7-6665-01	メラミンスポンジ (激落ちシリーズ) 激落ちくん	160	190			306								
7-6665-02	メラミンスポンジ (激落ちシリーズ) 激落ちキング	400	470			306								
7-6665-03	メラミンスポンジ (激落ちシリーズ) 激落ちボーイ	230	270			306								
7-6665-04	メラミンスポンジ (激落ちシリーズ) 激落ちダブルキング	590	690			306								
7-6665-05	メラミンスポンジ (激落ちシリーズ) 激落ちダブルボーイ	420	490			306								
7-6934-01	アズプロミニスケール 220g ACKZ21	7,800	8,230			922								
7-6934-01-20	アズプロミニスケール 220g 校正証明書付 ACKZ21	22,800	23,230			922								
7-6934-02	アズプロミニスケール 2200g ACKZ200	7,800	8,230			922								
7-6934-02-20	アズプロミニスケール 2200g 校正証明書付 ACKZ200	22,800	23,230			922								
7-6934-03	アズプロミニスケール 5200g ACKS200	9,500	9,720			922								
7-6934-03-20	アズプロミニスケール 5200g 校正証明書付 ACKS200	24,500	24,720			922								
7-7039-01	乳がん触診モデル カバータイプ 本体 BMC-03	46,000	52,000			1066								
7-7039-11	乳がん触診モデル カバータイプ 交換用カバー BMC-03K	7,500	9,800			1066								
7-7143-01	ポケット付きチャック袋 (外側ポケット付) 230×320×300 A-4P	1,230	1,360			364								
7-7143-02	ポケット付きチャック袋 (外側ポケット付) 160×230×210 A-5P	750	830			364								
7-7143-03	ポケット付きチャック袋 (外側ポケット付) 115×170×150 A-6P	450	500			364								
7-7143-04	ポケット付きチャック袋 (外側ポケット付) 195×280×260 B-5P	960	1,100			364								
7-7143-05	ポケット付きチャック袋 (外側ポケット付) 140×205×185 B-6P	600	660			364								
7-7515-01	アルコールポンプスタンド1列型 AS-07	9,000	11,700			403						244		20
7-7238-01	アクリルサイドスクリーン 440×300 YS-10S	4,200	5,900			505								
7-7238-02	アクリルサイドスクリーン 455×305 20-002MH	5,000	7,500			505								
7-7238-03	アクリルサイドスクリーン 605×305 20-002MH	5,800	7,870			505								
7-7239-01	クロス貼りファスナー連続スクリーン 3連 YS-A3NV	16,000	23,200			730								
7-7239-02	クロス貼りファスナー連続スクリーン 5連 YS-A5NV	26,000	38,100			730								
7-7239-03	クロス貼りファスナー連続スクリーン 3連 (防炎加工) YS-A3FPNV	23,600	32,400			730								
7-7239-04	クロス貼りファスナー連続スクリーン 5連 (防炎加工) YS-A5FPNV	38,800	54,400			730								
7-7996-01														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機組2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	サニーアーク 2016 頁	サニーアーク 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ新2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-768-05	サイドテーブル キャスター4輪ロック ダーク PT-7000F (D)	60,000	66,000			1695								
7-768-06	サイドテーブル キャスター4輪ロック アイボリー PT-7000F (I)	60,000	66,000			1695								
7-7704-11	ペットボトルストローキャップ アタッチメント付 ピンク 385909	600	650			1874								
7-7704-13	ペットボトルストローキャップ アタッチメント付 ブルー 385961	600	650			1874								
7-7717-01	コンプレッサー式エアガン (自衛付き) SA-ABM	450,000	456,000	2599	2599	1527								
7-7754-01	ウェットティッシュボトルホルダー (フックタイプ)	2,300	2,350			417								
7-7777-01	電動湯水吸引器 カシュウ TS-200	10,000	15,000			1213						329		
7-7782-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S12B	43,000	47,500			251								
7-7782-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S12W	43,000	47,500			251								
7-7782-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S12P	43,000	47,500			251								
7-7782-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S12G	43,000	47,500			251								
7-7782-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S12V	43,000	47,500			251								
7-7783-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S13B	45,000	50,000			251								
7-7783-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S13W	45,000	50,000			251								
7-7783-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S13P	45,000	50,000			251								
7-7783-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S13G	45,000	50,000			251								
7-7783-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S13V	45,000	50,000			251								
7-7784-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S14B	47,000	52,000			251								
7-7784-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S14W	47,000	52,000			251								
7-7784-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S14P	47,000	52,000			251								
7-7784-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S14G	47,000	52,000			251								
7-7784-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S14V	47,000	52,000			251								
7-7785-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S15B	49,000	54,500			251								
7-7785-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S15W	49,000	54,500			251								
7-7785-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S15P	49,000	54,500			251								
7-7785-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S15G	49,000	54,500			251								
7-7785-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S15V	49,000	54,500			251								
7-7786-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S16B	51,000	56,500			251								
7-7786-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S16W	51,000	56,500			251								
7-7786-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S16P	51,000	56,500			251								
7-7786-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S16G	51,000	56,500			251								
7-7786-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S16V	51,000	56,500			251								
7-7786-06	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S16BW	53,000	60,000			251								
7-7786-07	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S16BW	53,000	60,000			251								
7-7787-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S17B	53,000	59,000			251								
7-7787-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S17W	53,000	59,000			251								
7-7787-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S17P	53,000	59,000			251								
7-7787-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S17G	53,000	59,000			251								
7-7787-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S17V	53,000	59,000			251								
7-7788-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S18B	55,000	61,000			251								
7-7788-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-S18W	55,000	61,000			251								
7-7788-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-S18P	55,000	61,000			251								
7-7788-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-S18G	55,000	61,000			251								
7-7788-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-S18V	55,000	61,000			251								
7-7789-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-S12BB	53,000	60,000			251								
7-7789-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S12BW	53,000	60,000			251								
7-7789-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S12BP	53,000	60,000			251								
7-7789-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S12BG	53,000	60,000			251								
7-7789-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S12BV	53,000	60,000			251								
7-7790-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) モカ LS-S13BB	55,000	62,000			251								
7-7790-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S13BW	55,000	62,000			251								
7-7790-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S13BP	55,000	62,000			251								
7-7790-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S13BG	55,000	62,000			251								
7-7790-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S13BV	55,000	62,000			251								
7-7791-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) モカ LS-S14BB	57,000	64,500			251								
7-7791-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S14BW	57,000	64,500			251								
7-7791-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S14BP	57,000	64,500			251								
7-7791-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S14BG	57,000	64,500			251								
7-7791-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S14BV	57,000	64,500			251								
7-7792-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) モカ LS-S15BB	59,000	66,500			251								
7-7792-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S15BW	59,000	66,500			251								
7-7792-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S15BP	59,000	66,500			251								
7-7792-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S15BG	59,000	66,500			251								
7-7792-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S15BV	59,000	66,500			251								
7-7793-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) モカ LS-S16BB	61,000	69,000			251								
7-7793-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S16BW	61,000	69,000			251								
7-7793-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S16BP	61,000	69,000			251								
7-7793-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S16BG	61,000	69,000			251								
7-7793-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S16BV	61,000	69,000			251								
7-7794-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) モカ LS-S17BB	63,000	71,000			251								
7-7794-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S17BW	63,000	71,000			251								
7-7794-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S17BP	63,000	71,000			251								
7-7794-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S17BG	63,000	71,000			251								
7-7794-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S17BV	63,000	71,000			251								
7-7795-01	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) モカ LS-S18BB	65,000	73,500			251								
7-7795-02	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ミルク LS-S18BW	65,000	73,500			251								
7-7795-03	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) ビーチ LS-S18BP	65,000	73,500			251								
7-7795-04	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) キワイ LS-S18BG	65,000	73,500			251								
7-7795-05	スリムロビーベンチ (発光タイプ・青付き) グレープ LS-S18BV	65,000	73,500			251								
7-7796-01	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-12B	45,000	50,000			251								
7-7796-02	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-12W	45,000	50,000			251								
7-7796-03	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-12P	45,000	50,000			251								
7-7796-04	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-12G	45,000	50,000			251								
7-7796-05	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-12V	45,000	50,000			251								
7-7797-01	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-13B	47,000	52,000			251								
7-7797-02	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-13W	47,000	52,000			251								
7-7797-03	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-13P	47,000	52,000			251								
7-7797-04	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-13G	47,000	52,000			251								
7-7797-05	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-13V	47,000	52,000			251								
7-7798-01	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-14B	49,000	54,500			251								
7-7798-02	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-14W	49,000	54,500			251								
7-7798-03	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-14P	49,000	54,500			251								
7-7798-04	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-14G	49,000	54,500			251								
7-7798-05	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-14V	49,000	54,500			251								
7-7799-01	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-15B	51,000	56,500			251								
7-7799-02	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-15W	51,000	56,500			251								
7-7799-03	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-15P	51,000	56,500			251								
7-7799-04	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-15G	51,000	56,500			251								
7-7799-05	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-15V	51,000	56,500			251								
7-7800-01	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-16B	53,000	59,000			251								
7-7800-02	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-16W	53,000	59,000			251								
7-7800-03	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ビーチ LS-16P	53,000	59,000			251								
7-7800-04	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) キワイ LS-16G	53,000	59,000			251								
7-7800-05	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) グレープ LS-16V	53,000	59,000			251								
7-7801-01	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) モカ LS-17B	55,000	61,000			251								
7-7801-02	ロビーベンチ (発光タイプ・青無し) ミルク LS-17W	55,000	61,000			251								
7														

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト	ナビス2022	サニーアーク	サニーアーク	設備2022	アズビエア	アズツール	ナビス新2021	感染症対策用	ウェルビー
				機種2021 頁	2021 頁	頁	2016 頁	2020 頁	頁	2021 頁	2021 頁	頁	品バインフ 頁	ングバインフ 頁
8-2844-13	おしり洗浄液Neo (ライフリー) グリーンシトラスの香り 本体 350mL 51299	1,800	1,890									235		
8-2844-14	おしり洗浄液Neo (ライフリー) グリーンシトラスの香り 本体 1750mL 51300	7,200	7,560									235		
8-2844-22	おしり洗浄液Neo (ライフリー) 付替用 1750mL 93442	6,720	7,060									235		
8-2844-23	おしり洗浄液Neo (ライフリー) グリーンシトラスの香り 付替用 1750mL 51311	6,720	7,060									235		
8-3180-01	プロシェア アイソレーションガウン イエロー 25枚入 PS-Y	13,500	13,600			516								
8-3180-02	プロシェア アイソレーションガウン ブルー 25枚入 PS-B	13,500	13,600			516								
8-3415-01	キリンフィットA4 310×245mm MDF01	280	330			281								
8-3658-01	ブラックタイド 赤土吸力型 ES-27BLB	20,500	22,700			371								
8-3679-11	保護カバー (Rad-5/Sv用ボータプル) オレンジ 1982	10,000	11,500			842								
8-3679-12	保護カバー (Rad-5/Sv用ボータプル) ホワイト 2098	10,000	11,500			842								
8-3679-13	保護カバー (Rad-5/Sv用ボータプル) ピンク 2099	10,000	11,500			842								
8-3679-14	Rad DCI-dc3 リユースザル指センサー 2053	55,000	63,250			842								
8-3910-02	ジャンボウェット消毒タオル 本体 140×200mm 100枚入 64120	1,000	1,100				387							
8-3910-12	ジャンボウェット消毒タオル替え用 140×200mm 100枚入 64125	880	970				387							
8-3954-03	デイス針ボックス用 1L専用ブラケット	3,650	3,750	2653	2653	589						253		
8-3954-04	デイス針ボックス用 3L専用ブラケット (φ25mmパイプ対応)	3,800	3,900			589						253		
8-3954-05	デイス針ボックス用 5L専用ブラケット (φ25mmパイプ対応)	4,000	4,100			589						253		
8-3962-01	とっても静かな処置室 669×353×942mm TSS-A	110,500	114,000			215								
8-3962-02	とっても静かな処置室 849×353×942mm TSS-B	135,000	139,000			215								
8-3962-03	とっても静かな処置室 669×353×942mm TSS-C	104,000	106,000			215								
8-3962-04	とっても静かな処置室 849×353×942mm TSS-D	129,500	132,000			215								
8-4235-01	安定ストローコップ 660006	400	430			1573								
8-4548-01	防水カラエブロン (クリア)	880	1,040			1981						53		
8-4548-03	防水カラエブロン (ブルー)	880	1,040			1981						97		
8-5075-11	シェルフワゴン 609×457×798 61-753-54-4	23,000	26,600			235								
8-5075-12	シェルフワゴン 907×457×798 61-753-54-5	27,000	31,200			235								
8-5254-01	昇降式ラウンドバスツール 座厚タイプ ホワイト 6929-91201	8,800	11,200			748						380		
8-5254-02	昇降式ラウンドバスツール 座厚タイプ ブラック 6929-92202	8,800	11,200			748						380		
8-5257-01	スキマ型ワゴン 自 W45cm 61-129-1-1	7,600	8,550			292								
8-5257-02	スキマ型ワゴン 自 W60cm 61-129-1-2	9,300	10,500			292								
8-5257-03	スキマ型ワゴン 自 W90cm 61-129-1-3	10,200	12,000			292								
8-5257-06	スキマ型ワゴン (小型) 自 H135cm 61-464-6-1	7,600	8,550			292								
8-5257-11	ネット用フック (φ50mm) L150mm 61-427-17-1	700	1,050			292								
8-5257-12	ネット用フック (φ100mm) L150mm 61-427-17-2	720	1,100			292								
8-5257-13	ネット用フック (φ5mm) L150mm 61-427-17-3	740	1,160			292								
8-5257-14	ネット用網カゴ W27cm 61-132-1-1	2,500	2,700			292								
8-5257-15	ネット用網カゴ W42cm 61-132-1-2	3,000	3,190			292								
8-5257-16	ネット用網カゴ W54cm 61-132-1-3	3,400	3,590			292								
8-5257-17	ネット用網カゴ W84cm 61-132-1-4	4,300	5,240			292								
8-5958-01	脱衣カゴワゴン・ラック2段式 ホワイト キュスター無し YBW-2	6,400	7,150	2959	2959	718						379		
8-5958-02	脱衣カゴワゴン・ラック2段式 ホワイト キュスター有り YBW-2C	8,100	9,050	2959	2959	718						379		
8-5958-03	脱衣カゴワゴン・ラック2段式 マスカットグリーン キュスター無し YBW-2G	6,400	7,150	2959	2959	718						379		
8-5958-04	脱衣カゴワゴン・ラック2段式 マスカットグリーン キュスター有り YBW-2CG	8,100	9,050	2959	2959	718						379		
8-5958-05	脱衣カゴワゴン・ラック2段式 ラベンダーピンク キュスター無し YBW-2P	6,400	7,150	2959	2959	718						379		
8-5958-06	脱衣カゴワゴン・ラック2段式 ラベンダーピンク キュスター有り YBW-2CP	8,100	9,050	2959	2959	718						379		
8-5959-01	脱衣カゴワゴン・ラック1段式 ホワイト キュスター無し YBW-1	5,200	5,950	2959	2959	718						379		
8-5959-02	脱衣カゴワゴン・ラック1段式 ホワイト キュスター有り YBW-1C	7,000	7,900	2959	2959	718						379		
8-5959-03	脱衣カゴワゴン・ラック1段式 マスカットグリーン キュスター無し YBW-1G	5,200	5,950	2959	2959	718						379		
8-5959-04	脱衣カゴワゴン・ラック1段式 マスカットグリーン キュスター有り YBW-1CG	7,000	7,900	2959	2959	718						379		
8-5959-05	脱衣カゴワゴン・ラック1段式 ラベンダーピンク キュスター無し YBW-1P	5,200	5,950	2959	2959	718						379		
8-5959-06	脱衣カゴワゴン・ラック1段式 ラベンダーピンク キュスター有り YBW-1CP	7,000	7,900	2959	2959	718						379		
8-6217-05	GM-Clean50 (消臭・除菌剤18L 詰替用)	18,200	19,100			1891								
8-6387-51	うがい用紙コップ 3oz (2ロバー) 90mL 1箱 (2000個入) FR-285	5,200	6,600			397								
8-6450-01	洗浄ボトルたて 収納数8本 SW-F1	5,500	5,800			1223						237		
8-6676-31	グレスシア やわらかクロス 320×335 65200 小分け	790	830			1919						235		
8-6680-01	ユニバーサルファインセルバンド スタンダードタイプ #210 210	6,000	7,500			1219								
8-6680-02	ユニバーサルファインセルバンド 後部固定タイプ #2100B DV210B	7,000	8,000			1219								
8-6680-03	ユニバーサルファインセルバンド スプリングタイプ #210S DV210S	7,500	8,500			1219								
8-6680-04	ユニバーサルファインセルバンド 管付きタイプ #210NM 210-N	10,000	12,000			1219								
8-6783-01	PE食卓用エプロン (タイクンタイプ) グリーン FR-839	1,000	1,200			1864						45		
8-6783-02	PE食卓用エプロン (タイクンタイプ) イエロー FR-840	1,000	1,200			1864						45		
8-7609-01	カルテホルダー (ファスナー付き) 上出し L KHMU-50	8,000	8,440			277								
8-7609-02	カルテホルダー (ファスナー付き) 下出し L KHM5-50	8,000	8,440			277								
8-7609-11	カルテホルダー (ファスナー付き) 上出し (大箱) KHMU-50	29,000	30,400			277								
8-7609-12	カルテホルダー (ファスナー付き) 下出し (大箱) KHM5-50	29,000	30,400			277								
8-7678-01	ペーパーカップホルダー 50個収容収納 ALIMAS	4,200	5,040			933								
8-7797-01	口角開口器 ウィダー・チビ ブルー-WCB	500	700			1792						71		
8-7797-02	口角開口器 ウィダー・チビ ホワイト-WCW	500	700			1792						71		
8-7797-03	口角開口器 ウィダー・チビ ピンク-WCP	500	700			1792						71		
8-7849-01	ストローコップ (クリスタルカラー) 目隠し入り	380	420			1874						53		
8-7919-32	ネットルプロ (専用チャイラッシュ65枚×10巻) HP-100	6,900	7,610			1934						394		
8-9068-01	窓付きメモリーコップ ホワイト	380	420			291						53		
8-9068-02	窓付きメモリーコップ ブルー	380	420			291						53		
8-9068-03	窓付きメモリーコップ ピンク	380	420			291						53		
8-8221-01	ナビチェアーII NVCH-SP ピンク 脚部リング無し NVC2-SP	29,000	30,500			750						381		
8-8221-02	ナビチェアーII NVCH-SBL ブルー 脚部リング無し NVC2-SBL	29,000	30,500			750						381		
8-8221-03	ナビチェアーII NVCH-SV バイオレット 脚部リング無し NVC2-SV	29,000	30,500			750						381		
8-8221-04	ナビチェアーII NVCH-SRP ピンク 脚部リング付き NVC2-SRP	33,000	34,500			750						381		
8-8221-05	ナビチェアーII NVCH-SRBL ブルー 脚部リング付き NVC2-SRBL	33,000	34,500			750						381		
8-8221-06	ナビチェアーII NVCH-SRV バイオレット 脚部リング付き NVC2-SRV	32,000	33,500			750						381		
8-8438-01	フックアップポスター (A3) 19-31 302601	1,000	1,050			1131								
8-8475-01	PTチェア (三角) ブルー PTCT-P	26,000	27,300			755						426		
8-8475-02	PTチェア (三角) ブルー PTCT-BL	26,000	27,300			755						426		
8-8475-03	PTチェア (三角) バイオレット PTCT-V	26,000	27,300			755						426		
8-8750-01	カルテホルダーシングル 50枚入 KH-50	3,700	3,540			277								
8-8750-02	カルテホルダーダブル 50枚入 KHW-50	4,800	4,720			277								
8-8911-01	ファシリテッドサポーター (定くV) 20.0-27.5 302501	1,200	1,260			1127								
8-8911-02	ファシリテッドサポーター (定くV) 20.0-27.5cm 一般用 ブラック 302502	1,200	1,260			1127								
8-8911-03	ファシリテッドサポーター (定くV) 17.0-22.0cm 子供用 ブラック 302512	1,200	1,260			1127								
8-9113-01	二又タイプアウトレット 1102-11-11	34,800	34,000			1466								
8-9113-02	二又タイプアウトレット 1102-11-14	34,800	34,000			1466								
8-9114-01	脱着流量計付遠隔器 シューダー方式アムコ型 (0〜15 L/分) 1010-11-0312-15	25,000	27,000			1477								
8-9114-02	脱着流量計付遠隔器 シューダー方式アムコ型 (0〜3 L/分) 1010-11-0312-03	40,000	48,000			1477								
8-9114-03	脱着流量計付遠隔器 シューダー方式アムコ型 (0〜2 L/分) 1010-11-0312-02	40,000	48,000			1477								
8-9114-04	脱着流量計付遠隔器 シューダー方式アムコ型 (0〜1 L/分) 1010-11-0312-01	40,000	48,000			1477								
8-9114-05	脱着流量計付遠隔器 ピン方式川車型 (0〜15 L/分) 1010-11-0311-15	25,000	27,000			1477								
8-9114-06	脱着流量計付遠隔器 ピン方式川車型 (0〜3 L/分) 1010-11-0311-03	40,000	48,000			1477								
8-9114-07	脱着流量計付遠隔器 ピン方式川車型 (0〜2 L/分) 1010-11-0311-02	40,000	48,000			1477								
8-9114-08	脱着流量計付遠隔器 ピン方式川車型 (0〜15 L/分) 1010-11-0311-01	40,000	48,000			1477								
8-9115-01	減圧器付吸引器 シューダー方式 (アムコ型) 1022-11-052-12	40,500	48,000			1465								
8-9115-02	減圧器付吸引器 ピン方式 (川車型) 1022-11-052-11	40,500	48,000			1465								
8-9119-01	二又タイプアウトレット 脱着シューラー方式 (アムコ型) 1102-11-21	34,800	34,000			1466								
8-9119-02	二又タイプアウトレット 吸引シューラー方式 (アムコ型) 1102-11-24	34,800	3											