

価格改定表

研究用総合機器カタログ2021
サンクアスト産業用研究機器カタログ2021
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2021
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2021
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

2022年9月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2022年9月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費		ナビス2022	ナビス2022	サニーアース	サニーアース	設備2022	アズビエア	アズツール	ナビス2021	感染症対策用	ウェルビーイング
				2021	2021										
1-2332-01	アロンテープ (R) (配管修理テープ) 25mm×2m 赤 SR・2	2,000	2,680	2326											
1-2332-02	アロンテープ (R) (配管修理テープ) 25mm×5m 赤 SR・5	4,800	6,400	2326											
1-2332-03	アロンテープ (R) (配管修理テープ) 25mm×11m 赤 SR・11	10,000	13,400	2326											
1-2332-04	アロンテープ (R) (配管修理テープ) 38mm×6m 赤 SR・38	8,500	11,400	2326											
1-2366-01	電圧ロガー LS200-V	19,800	21,800	744											
1-2366-02	電圧ロガー LS200-A	19,800	21,800	744											
1-2388-01	ボリジョッキーフタ付 赤 3L No.310	740	770	1808								40			
1-2388-02	ボリジョッキーフタ付 黒 3L No.310	740	770	1808								40			
1-2388-03	ボリジョッキーフタ付 赤 2L No.320	940	970	1808								40			
1-2388-04	ボリジョッキーフタ付 黒 2L No.320	940	970	1808								40			
1-2395-01	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC12V DPE-400BL-2E-X1-DC12V	24,900	27,500	368											
1-2395-02	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC24V DPE-400BL-2E-Y1-DC24V	24,900	27,500	368											
1-2395-03	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC12V DPE-400BL-2G-X1-DC12V	24,900	27,500	368											
1-2395-04	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC24V DPE-400BL-2G-Y1-DC24V	24,900	27,500	368											
1-2397-01	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC12V DPE-400BL-7G-X1-DC12V	24,900	27,500	368											
1-2397-02	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC24V DPE-400BL-7G-Y1-DC24V	24,900	27,500	368											
1-2398-01	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC12V DPE-400BL-7P-X1-DC12V	31,000	34,200	368											
1-2398-02	小型液体ダイヤフラムポンプ 400mL/min DC24V DPE-400BL-7P-Y1-DC24V	31,000	34,200	368											
1-2414-01	ボリジョッキーフタ付 No.210	400	420	1808								40		29	
1-2414-02	ボリジョッキーフタ付 No.230	880	920	1808								40		29	
1-2414-03	ボリジョッキーフタ付 No.250	1,260	1,320	1808								40		29	
1-2530-01	防水放射線計 IR-310WP	13,800	15,200	464											
1-2561-01	防滴はかり CS-1000S	7,700	8,500	464											
1-2561-02	防滴はかり CS-2000S	7,700	8,500	464											
1-2561-03	防滴はかり CS-5000S	7,700	8,500	464											
1-2561-04	防滴はかり CS-10KS	7,700	8,500	464											
1-2561-05	防滴はかり CS-20KS	7,700	8,500	464											
1-2561-11	防滴はかり ステンレス皿 CS-SUSP1	1,550	2,300	464											
1-2604-01	耐久ラインテープ ブラコア 白	6,500	7,150	2356											
1-2604-02	耐久ラインテープ ブラコア 黄	6,500	7,150	2356											
1-2604-03	耐久ラインテープ ブラコア 青	6,500	7,150	2356											
1-2604-04	耐久ラインテープ ブラコア 緑	6,500	7,150	2356											
1-2604-05	耐久ラインテープ ブラコア 赤	6,500	7,150	2356											
1-2604-06	耐久ラインテープ ブラコア 虎柄	6,500	7,150	2356											
1-2604-07	耐久ラインテープ ブラコア オレンジ	6,500	7,150	2356											
1-2621-01	ピツタリ手袋 (18G) 10双入 2989-18G L	1,900	2,000	2790											
1-2621-02	ピツタリ手袋 (18G) 10双入 2989-18G M	1,900	2,000	2790											
1-2621-03	ピツタリ手袋 (18G) 10双入 2989-18G S	1,900	2,000	2790											
1-2692-11	色彩色差計 TCS-520	610,000	627,000												
1-2795-31	サイクロンリーナー IC-C102-W	14,600	17,200	2636											
1-2876-01	4チャンネル温度計 CT-095D	35,000	38,500	514											
1-2876-02	4チャンネル温度計用 白金温度抵抗体センサー TP-101	21,500	23,700	514											
1-2876-11	ACアダプター VSM-932EK	3,300	3,600	514											
1-2894-01	トヨファッソース 49×15mm FF-9	3,180	3,400	2157											
1-2894-02	トヨファッソース 412×13mm FF-12	4,410	4,720	2157											
1-2894-03	トヨファッソース 415×22mm FF-15	6,530	7,000	2157											
1-2894-04	トヨファッソース 419×26mm FF-19	8,730	9,340	2157											
1-2894-05	トヨファッソース 425×33mm FF-25	11,100	11,900	2157											
1-2894-06	トヨファッソース 432×41mm FF-32	16,000	17,100	2157											
1-2894-07	トヨファッソース 438×48mm FF-38	22,000	23,500	2157											
1-2894-08	トヨファッソース 450×62mm FF-50	29,400	31,500	2157											
1-2926-01	耐久ミラーフィルム 1000*1500mm	21,000	23,100	3018											
1-3081-01	ケルスターレー CPS-30	220,000	237,000	216											
1-3083-01	ダイレクトミキサー DM-301	196,900	224,000	243											
1-3145-01	ディスプレイ 100×70×13mm 500枚入 DT-1	4,600	4,800	481				334							
1-3145-02	ディスプレイ 150×105×19mm 500枚入 DT-2	7,900	8,100	481				481							
1-3145-03	ディスプレイ 200×140×25mm 200枚入 DT-3	6,900	7,100	481				481							
1-3145-04	ディスプレイ 250×175×31mm 100枚入 DT-4	6,000	6,200	481				481							
1-3145-05	ディスプレイ 300×210×37mm 100枚入 DT-5	8,650	9,000	481				481							
1-3180-01	ステンレスフィルターハウジング ST-25	36,200	39,500	1535											
1-3180-02	ステンレスフィルターハウジング ST-50	71,500	78,000	1535											
1-3194-01	電子着火式ボンゼンバーナー フレーム100本体	52,000	58,000	2129											
1-3257-01	ペン型接触式防水温度計 CT-500WP	4,950	5,500	545											
1-3261-01	オートクレープ用ステンレス台車 H2SFD-064	114,000	129,500	3031											
1-3261-02	オートクレープ用ステンレス台車 H2SFD-074	124,000	141,100	3031											
1-3261-03	オートクレープ用ステンレス台車 H2SFD-096	135,000	163,000	3031											
1-3261-04	オートクレープ用ステンレス台車 H2SFD-126	145,000	178,500	3031											
1-3262-01	クリーンルーム用踏み台 1段式 小	45,000	80,000	3033											
1-3262-02	クリーンルーム用踏み台 1段式 中	63,000	90,000	3033											
1-3262-03	クリーンルーム用踏み台 2段式	105,000	108,000	3033											
1-3263-01	パソコン用ラック PCワゴン (PCW)	37,500	51,000	3028											
1-3263-02	パソコン用ラック PCワゴン (PCW-D)	38,800	52,400	3028											
1-3263-03	パソコン用ラック PCスタンド	63,000	83,000	3028											
1-3263-04	パソコン用ラック PCラック (PC-KNO)	109,800	140,000	3028											
1-3264-01	ステンレスハンガーラック HAN-C1200AS	77,760	111,000	3018											371
1-3264-02	ステンレスハンガーラック HAN-C1500AS	79,360	130,000	3018											371
1-3264-03	ステンレスハンガーラック HAN-C1800AS	80,960	160,000	3018											371
1-3265-01	クリーンルーム用安全作業台 YCT906AS	56,000	112,500	3023											
1-3265-02	クリーンルーム用安全作業台 YCT126AS	60,000	116,500	3023											
1-3265-03	クリーンルーム用安全作業台 YCT156AS	72,000	132,500	3023											
1-3265-04	クリーンルーム用安全作業台 YCT186AS	76,000	139,000	3023											
1-3266-01	クリーンルーム用安全作業台 YCT907AS	63,000	116,500	3023											
1-3266-02	クリーンルーム用安全作業台 YCT127AS	83,000	120,000	3023											
1-3266-03	クリーンルーム用安全作業台 YCT157AS	89,000	136,500	3023											
1-3266-04	クリーンルーム用安全作業台 YCT187AS	110,000	143,000	3023											
1-3277-01	防塵ステンレスワゴン 中箱	225,900	260,000	3026											
1-3277-02	防塵ステンレスワゴン 大箱	235,000	326,000	3026											
1-3361-01	セレクトラボ オープン 750×450×720mm LOP-TL	31,800	33,500	1017											
1-3361-02	セレクトラボ オープン 750×450×1050mm LOP-J	36,000	38,000	1017											
1-3361-03	セレクトラボ オープン 900×450×1050mm LOP-9	37,000	39,200	1017											
1-3362-02	セレクトラボ ガラス囲封壁 750×450×1050mm LOG-7	90,000	92,700	1016											

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合		サンクアスト		ナビス2022		ザニーアーズ		設備2022		アズビエア		アズツール		ナビス2021		感温検出装置		ウェルビー	
				機務2021	機務2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1-8463-07	減速シリンジフィルター (スーパー) (R) アクロディスク) φ32mm/0.2um 4652	20,600	23,100	1585	1585																		
1-8463-08	減速シリンジフィルター (スーパー) (R) アクロディスク) φ32mm/0.45um 4654	20,600	23,100	1585	1585																		
1-8463-09	減速シリンジフィルター (スーパー) (R) アクロディスク) φPF32mm/0.8・0.2um 4658	33,500	37,600	1585	1585																		
1-8463-11	減速シリンジフィルター (スーパー) (R) アクロディスク) シーラムアクロディスク φ37mm/GF・0.2um 4525	29,800	33,400	1585	1585																		
1-8548-01	アイビスロングチップ (バルクパック) 500本/袋×2袋 IN110-805C	4,300	4,550	1396	1396																		
1-8548-02	アイビスロングチップ ボックスパック/ラック×10ラック IN120-805C	15,000	15,800	1396	1396																		
1-8548-13	アイビスロングフィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124-1200S	17,700	18,600	-	-																		
1-8885-11	カブラ掃除用ソケット TS-4NR	990	1,050	3232	3232																		
1-8931-11	放射温度計 IR-309	43,800	48,200	494	494																		
1-8931-13	放射温度計 IR-210	5,980	6,600	494	494																		
1-8931-14	放射温度計 IR-211	6,900	7,600	494	494																		
1-9322-11	密閉バツルコンテナ 447×295×162mm MBR-13	2,100	2,180	1897	1897																		
1-9322-12	密閉バツルコンテナ 447×295×258mm MBR-21	2,850	2,980	1897	1897																		
1-9322-13	密閉バツルコンテナ 525×381×187mm MBR-22	3,300	3,550	1897	1897																		
1-9322-14	密閉バツルコンテナ 579×386×325mm MBR-45	4,600	4,950	1897	1897																		
1-9330-01	フッ素樹脂ケーブタイヤ (バンダイ) PLT1M-C76	5,450	6,380	3267	3267																		
1-9330-02	フッ素樹脂ケーブタイヤ (バンダイ) PLT2I-C76	15,600	18,280	3267	3267																		
1-9330-03	フッ素樹脂ケーブタイヤ (バンダイ) PLT3S-C76	28,400	32,120	3267	3267																		
1-9331-01	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ25 乳白色 PLT100	380	430	3266	3266																		
1-9331-02	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ25 黒 PLT100B	430	480	3266	3266																		
1-9331-03	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ38 乳白色 PLT150	570	660	3266	3266																		
1-9331-04	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ38 黒 PLT150B	710	830	3266	3266																		
1-9331-05	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ51 乳白色 PLT200	1,030	1,200	3266	3266																		
1-9331-06	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ51 黒 PLT200B	1,250	1,460	3266	3266																		
1-9331-07	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ81 乳白色 PLT300	2,650	3,090	3266	3266																		
1-9331-08	ケーブタイヤ (スーパーグリップ) 最大φ81 黒 PLT300B	3,250	3,810	3266	3266																		
1-9473-01	高圧蒸気減圧器 LBS-325	577,000	640,000	2607	2607																		
1-9473-02	高圧蒸気減圧器 LBS-245	464,000	530,000	2607	2607																		
1-947-32	可換型攪拌機 クランプ式 KP-4001A	114,000	131,000	173	173																		
1-947-34	可換型攪拌機 クランプ式 KP-4002A	125,000	144,000	173	173																		
1-947-42	可換型攪拌機 クランプ式 KP-4001B	109,000	125,000	173	173																		
1-947-44	可換型攪拌機 クランプ式 KP-4002B	120,000	138,000	173	173																		
1-9487-02	電動チープカッター MS-1100	61,500	68,000	2362	2362																		
1-9487-03	電動チープカッター M-1000	60,000	66,000	2362	2362																		
1-9487-04	電動チープカッター M-2000	71,500	78,000	2362	2362																		
1-9881-11	パーチー専用ガスカードリッジ CV360	1,560	1,880	2129	2129																		
1-9919-01	ユニテック エポキシパテ レクタージェル EP-200W	1,500	2,050	2325	2325																		
1-9919-02	ユニテック エポキシパテ 多用途 EP-400	2,800	3,800	2325	2325																		
1-9919-03	ユニテック エポキシパテ 観音管補修用 COPPER SEAL	2,800	3,800	2325	2325																		
1-9919-04	ユニテック エポキシパテ 木部補修用 WOOD SEAL	2,800	3,800	2325	2325																		
1-9919-05	ユニテック エポキシパテ コンクリート補修用 CRETE SEAL	2,800	3,800	2325	2325																		
1-9919-06	ユニテック エポキシパテ プラスチック補修用 PLASTIC SEAL	2,800	3,800	2325	2325																		
2-045-01	検漏検査計 本体 FTC-01	54,800	60,300	648	648																		
2-045-13	検漏検査計 検漏検査用DPDテストボトル DPD-801	880	970	648	648					492													
2-051-01	データロガー-録音計 SL-13735D	41,800	46,000	717	717																		
2-1012-01	検量ばかり MS-50	15,700	17,300	464	464																		
2-1126-11	デジタルスケール MS-5000WP	12,000	13,200	466	466																		
2-119-01	LEDライト φ33×113 RDT-11	8,200	9,600	872	872																		
2-119-12	LEDライト φ27×110 RDT-12	3,800	4,400	872	872																		
2-1199-11	家用冷蔵庫ショーケース IM-5 5 2	530,000	566,000	-	-																		
2-1199-12	家用冷蔵庫ショーケース IM-1 1 9 8	900,000	948,000	-	-																		
2-1199-13	家用冷蔵庫ショーケース IM-5 5 2 -R A	650,000	672,000	-	-																		
2-1199-14	冷蔵庫ショーケース IM-1 1 9 8 -R A	980,000	1,035,000	-	-																		
2-1199-15	家用冷蔵庫ショーケース IM-5 5 2 S	560,000	587,000	-	-																		
2-1287-02	防水pH計 PH-6011	10,800	11,900	629	629																		
2-1287-03	防水pH計 PH-6011A	13,200	14,600	629	629																		
2-1287-11	防水pH計用交換センサー-6011用 PH-6011S2	5,400	5,900	629	629																		
2-1287-12	pH計用校正液 pH4 B-4	1,300	1,400	629	629																		
2-1287-13	pH計用校正液 pH7 B-7	1,300	1,400	629	629																		
2-1287-14	防水pH計用交換センサー-6011A用 PH-6011AS2	6,600	7,300	629	629																		
2-133-01	デジタル風速/風量計 WS-05	50,000	55,000	715	715																		
2-133-11	風量測定アダプター WS-05C	32,800	36,100	715	715																		
2-1630-11	折り畳みP-ボックス FX15L FX15	4,000	4,470	1451	1451																		
2-1630-12	折り畳みP-ボックス FX37L FX35	6,000	6,670	1451	1451																		
2-1672-01	ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N	46,200	50,800	807	807																		
2-1672-02	ゴム・プラスチック硬度計 GS-719S	52,800	58,100	807	807																		
2-1672-03	ゴム・プラスチック硬度計 GS-720N	46,200	50,800	807	807																		
2-1672-04	ゴム・プラスチック硬度計 GS-720G	52,800	58,100																				

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用検査	サンクアスト	ナビス2022	サニーアース	サニーアース	設備2022	アズビエア	アズツール	ナビス2021	感染症対策用	ウェルビー
				機材2021	2021	買	買	買	買	買	買	買	買	買
2-3373-01	ディッシュブラシ 緑 4287	1,200	1,350				369	30						
2-3373-02	ディッシュブラシ 青 4287	1,200	1,350				369	30						
2-3373-03	ディッシュブラシ 赤 4287	1,200	1,350				369	30						
2-3373-04	ディッシュブラシ 白 4287	1,200	1,350				369	30						
2-3373-05	ディッシュブラシ 黄 4287	1,200	1,350				369	30						
2-3374-11	コンパクトデッキブラシ 緑 7042	3,100	3,400				-	-						
2-3374-12	コンパクトデッキブラシ 青 7042	3,100	3,400				-	-						
2-3374-13	コンパクトデッキブラシ 赤 7042	3,100	3,400				-	-						
2-3374-14	コンパクトデッキブラシ 白 7042	3,100	3,400				-	-						
2-3374-15	コンパクトデッキブラシ 黄 7042	3,100	3,400				-	-						
2-3375-01	ハンドルデッキブラシ用 アルミニウム製 緑 2935	5,000	5,750				377	36						
2-3375-02	ハンドルデッキブラシ用 アルミニウム製 青 2935	5,000	5,750				377	36						
2-3375-03	ハンドルデッキブラシ用 アルミニウム製 赤 2935	5,000	5,750				377	36						
2-3375-04	ハンドルデッキブラシ用 アルミニウム製 白 2935	5,000	5,750				377	36						
2-3375-05	ハンドルデッキブラシ用 アルミニウム製 黄 2935	5,000	5,750				377	36						
2-339-01	フタコーティングアルミバット 1号 309×373×43mm	14,800	15,100	1888	1888									
2-339-02	フタコーティングアルミバット 2号 274×350×37mm	12,900	13,300	1888	1888									
2-339-03	フタコーティングアルミバット 3号 240×310×36mm	9,450	9,600	1888	1888									
2-339-07	フタコーティングアルミバット 深1号 386×567×61mm	29,600	30,500	1888	1888									
2-339-08	フタコーティングアルミバット 深2号 355×506×61mm	24,900	25,600	1888	1888									
2-339-09	フタコーティングアルミバット 深3号 312×417×56mm	17,900	18,500	1888	1888									
2-3425-11	ハンドル (ブラシ用) 緑 2960	5,900	6,500				-	-						
2-3425-12	ハンドル (ブラシ用) 青 2960	5,900	6,500				-	-						
2-3425-13	ハンドル (ブラシ用) 赤 2960	5,900	6,500				-	-						
2-3425-14	ハンドル (ブラシ用) 白 2960	5,900	6,500				-	-						
2-3425-15	ハンドル (ブラシ用) 黄 2960	5,900	6,500				-	-						
2-3441-01	ハンドブラシ 緑 3890	3,600	3,950				369	30						
2-3441-02	ハンドブラシ 青 3890	3,600	3,950				369	30						
2-3441-03	ハンドブラシ 赤 3890	3,600	3,950				369	30						
2-3441-04	ハンドブラシ 白 3890	3,600	3,950				369	30						
2-3441-05	ハンドブラシ 黄 3890	3,600	3,950				369	30						
2-3446-01	フレキシブルブラシ ブラシ部 5374	6,800	7,800				378	37						
2-3446-02	フレキシブルブラシ用ハンドル 29755	12,000	13,800				378	37						
2-3459-01	回転モップ本体セット KMO-450	5,500	6,050	2646	2646		381							
2-3459-11	回転モップ用 スペアヘッド2個セット KMO-K2P	1,350	1,490	2646	2646		381							
2-3494-01	結束バンド PP製 最大径22×全長99mm 100本入 PLT1M-C186	3,000	3,300				284							
2-3494-02	結束バンド PP製 最大径21×全長93mm 100本入 PLT2I-C186	5,500	6,040				284							
2-3494-03	結束バンド PP製 最大径17×全長292mm 100本入 PLT3S-C186	8,650	9,500				284							
2-3494-04	結束バンド PP製 最大径102×全長366mm 100本入 PLT4S-C186	9,900	10,900				284							
2-3494-05	結束バンド PP製 最大径176×全長282mm 50本入 PLT3H-L186	6,000	6,600				284							
2-3534-01	サニスベックオートケルゲブリック 200×100×350mm SF-2035	4,180	4,460	2619	2619		1	64						
2-3545-01	サニスベックオートケルゲブリック 250×250×750mm SF-5075	16,500	18,150	2619	2619		1	64						
2-3628-01	トヨフーズケース 25×33mm TFS-25	2,040	2,620				411							
2-3628-02	トヨフーズケース 32×41mm TFS-32	2,840	3,650				411							
2-3628-03	トヨフーズケース 38×48mm TFS-38	3,700	4,760				411							
2-3628-04	トヨフーズケース 50×62mm TFS-50	5,760	7,420				411							
2-3628-05	トヨフーズケース 63×80mm TFS-63	11,260	14,500				411							
2-3799-01	防水デジタル温度計 WT-100	16,300	17,900	504	504		185	76						
2-3799-11	防水デジタル温度計用 標準センサー	8,250	9,060	504	504		185	76						
2-3799-12	防水デジタル温度計用 酸塩センサー	8,250	9,060	504	504		185	76						
2-3799-13	防水デジタル温度計用 炭素センサー	10,500	11,600	504	504		185	76						
2-3799-14	防水デジタル温度計 センサー用ゴムパッキン CT-WP01	950	610	504	504		185	76						
2-3799-15	防水デジタル温度計 電池ケース用ゴムパッキン CT-WP02	950	610	504	504		185	76						
2-3993-02	マイクロブレートシール 感圧式	16,000	18,300	1311	1311									
2-4064-02	アイビスロングチップ (バルクパック) 1~250μL 1000本入 I-801LC	3,300	3,500	1396	1396									
2-4064-03	アイビスロングチップ (バルクパック) 100~1000μL 500本/袋×2袋 IN110-804C	2,700	3,850	1396	1396									
2-4064-04	アイビスピットチップ (ボックスパック) 0.2~20μL 96本/箱×10箱 ナチュラル I-296C	11,000	11,600	1396	1396									
2-4064-05	アイビスチップ (ボックスパック) 1~250μL 96本/箱×10箱 ナチュラル I-896LC	13,000	13,700	1396	1396									
2-4064-06	アイビスチップ (ボックスパック) 100~1000μL 96本/箱×10箱 ナチュラル IN120-804C	13,000	13,700	1396	1396									
2-4228-04	スクレイパー (シリコン) MPフーズ (R) H型刃 130×350mm 青 MP-LL-H-BL	5,880	7,830				285	12						
2-4228-05	スクレイパー (シリコン) MPフーズ (R) R型刃 130×350mm 青 MP-LL-R-BL	5,880	7,830				285	12						
2-4235-01	オールドタイム (R) カウンタークロス レギュラー ホワイト FT-100	2,100	2,200				387							
2-4235-02	オールドタイム (R) カウンタークロス レギュラー ブルー FT-101	2,100	2,200				387							
2-4235-03	オールドタイム (R) カウンタークロス レギュラー グリーン FT-102	2,100	2,200				387							
2-4235-04	オールドタイム (R) カウンタークロス レギュラー イエロー FT-103	2,100	2,200				387							
2-4235-05	オールドタイム (R) カウンタークロス レギュラー アイロー FT-105	2,100	2,200				387							
2-4544-12	アイビスフィルターチップ 96本/パック×10パック 0.1~20μL IN124-20S	14,000	14,700	-	-									
2-4544-15	アイビスフィルターチップ 96本/パック×10パック 1~200μL IN124-200LS	15,400	16,200	-	-									
2-4544-16	アイビスフィルターチップ 96本/パック×10パック 100~1000μL IN124-1K5I	15,400	16,200	-	-									
2-4545-12	アイビス フィルターチップスベアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート 0.1~20μL IN126-20S	10,600	11,200	-	-									
2-4545-15	アイビス フィルターチップスベアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート 1~200μL IN126-200LS	12,400	13,000	-	-									
2-4545-16	アイビス フィルターチップスベアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート 100~1000μL IN126-1K5I	12,400	13,000	-	-									
2-4584-01	アイビススベアボックス (ボックスパック用スベアプレート) 0.2~20μL 96本/袋×10袋 IN122-201C	5,350	5,650	1396	1396									
2-4584-02	アイビススベアボックス (ボックスパック用スベアプレート) 1~200μL 96本/袋×10袋 IN122-503Y	5,350	5,600	1396	1396									
2-4584-03	アイビススベアボックス (ボックスパック用スベアプレート) 1~200μL 96本/袋×10袋 IN122-703Y	5,350	5,600	1396	1396									
2-4584-06	アイビススベアボックス (ボックスパック用スベアプレート) 1~250μL 96本/袋×10袋 IN122-801C	6,000	6,300	1396	1396									
2-4584-07	アイビススベアボックス (ボックスパック用スベアプレート) 100~1000μL 96本/袋×10袋 IN122-502B	6,000	6,250	1396	1396									
2-4584-08	アイビススベアボックス (ボックスパック用スベアプレート) 100~1000μL 96本/袋×10袋 IN122-804C	6,000	6,300	1396	1396									
2-4906-01	デイスボック SCC (純水洗浄処理済み) V-100	1,900	1,950	3146	3146									
2-4906-02	デイスボック SCC (純水洗浄処理済み) V-150	2,950	2,080	3146	3146									
2-4906-03	デイスボック SCC (純水洗浄処理済み) V-200	2,450	2,500	3146	3146									
2-4906-04	デイスボック SCC (純水洗浄処理済み) V-300	3,450	3,500	3146	3146									
2-4906-05	デイスボック SCC (純水洗浄処理済み) V-500	3,550	3,650	3146	3146									
2-4906-06	デイスボック SCC (純水洗浄処理済み) V-1000	2,750	2,800	3146	3146									
2-4922-11	浄水水漏れ検知 (簡易検・密閉検) LTIC-400A	398,000	425,000	139	139									
2-4972-01	ポリエチレン手袋 薄手 L 100枚入 エコミニ	250	280	2751	2751		305							
2-4972-02	ポリエチレン手袋 薄手 M 100枚入 エコミニ	250	280	2751	2751		305							
2-4972-03	ポリエチレン手袋 薄手 S 100枚入 エコミニ	250	280	2751	2751		305							
2-4972-51	ポリエチレン手袋 エコミニ S 薄手 L (ケース販売) 1000枚	2,300	2,500				13							
2-4972-52	ポリエチレン手袋 エコミニ S 薄手 M (ケース販売) 1000枚	2,300	2,500				13							
2-4972-53	ポリエチレン手袋 エコミニ S 薄手 S (ケース販売) 1000枚	2,300	2,500				13							
2-4973-01	ポリエチレン手袋 標準厚 L 100枚入 スタンダード	330	360	2751	2751		305							
2-4973-02	ポリエチレン手袋 標準厚 M 100枚入 スタンダード	330	360	2751	2751		305							
2-4973-03	ポリエチレン手袋 標準厚 S 100枚入 スタンダード	330	360	2751	2751		305							
2-4973-51	ポリエチレン手袋 スタンダード 標準厚 L (ケース販売) 1000枚	2,800	3,300				13							
2-4973-52	ポリエチレン手袋 スタンダード 標準厚 M (ケース販売) 1000枚	2,800	3,300				13							
2-4973-53	ポリエチレン手袋 スタンダード 標準厚 S (ケース販売) 1000枚	2,800	3,300				13							
2-4974-01	ポリエチレン手袋 薄手 L 100枚入 ヘビー	350	380	2751	2751		305							
2-4974-02	ポリエチレン手袋 薄手 M 100枚入 ヘビー	350	380	2751	2751		305							
2-4974-03	ポリエチレン手袋 薄手 S 100枚入 ヘビー	350	380	2751	2751		305							
2-4975-01	ポリエチレン手袋 エコミニ S 薄手 外エンボス付 L 100枚入 エコミニ-外エンボス	280	310	2751	2751		305							
2-4975-02	ポリエチレン手袋 エコミニ S 薄手 外エンボス付 M 100枚入 エコミニ-外エンボス	280	310	2751	2751		305							
2-4975-03	ポリエチレン手袋 エコミニ S 薄手 外エンボス付 S 100枚入 エコミニ-外エンボス	280	310	2751	2751									

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機務2021	サンクス2021 2021	ナビス2022	サンーアーズ 2016	サンーアーズ 2020	設備2022	アズビエア 2021	アズツール 2021	ナビス2021	感染症対策用 品バリエーション	ウェルビーイングバリエーション
2-6424-04	ディスプレイコンラージ機	11,200	10,600					122	67					
2-6425-04	減菌排水機 1000mLハイボイ 50投入	21,250	22,400	669	669			219						
2-6425-08	減菌排水機 1000mLハイボイ無 50投入 07-005-01	20,000	21,000	669	669			219						
2-6425-13	減菌排水機 500mLハイボイ 100投入	28,000	29,400	669	669			219						
2-6425-17	減菌排水機 500mLハイボイ 100投入	24,000	25,200	669	669			219						
2-6543-01	マイクロプレートシール 標準タイプ	15,000	17,600	1311	1311									
2-6543-02	マイクロプレートシールUV透過性タイプ	20,000	36,000	1311	1311									
2-6855-21	ビレットマンG P2G 02~20uL F144054M	38,500	42,000	1377	1377									
2-6855-22	ビレットマンG P10G 1~10uL F144055M	38,500	42,000	1377	1377									
2-6855-23	ビレットマンG P20G 2~20uL F144056M	33,000	36,000	1377	1377									
2-6855-24	ビレットマンG P100G 10~100uL F144057M	33,000	36,000	1377	1377									
2-6855-25	ビレットマンG P200G 20~200uL F144058M	33,000	36,000	1377	1377									
2-6855-26	ビレットマンG P1000G 100~1000uL F144059M	33,000	36,000	1377	1377									
2-6856-31	ビレットマンG (マルチチャンネル) PBX20G 8チャンネル F144070	95,000	103,000	1377	1377									
2-6856-32	ビレットマンG (マルチチャンネル) P12X20G 12チャンネル F144071	115,000	125,000	1377	1377									
2-6856-33	ビレットマンG (マルチチャンネル) PBX200G 8チャンネル F144072	95,000	103,000	1377	1377									
2-6856-34	ビレットマンG (マルチチャンネル) P12X200G 12チャンネル F144073	115,000	125,000	1377	1377									
2-6863-01	ホルテックスミキサー (ジェニー2) SI-0286	48,000	53,000	229	229									
2-6863-02	ホルテックスミキサー (ジェニー2) H301 マルチプルサンプルヘッドスターセット 504-0233-00	15,000	17,000	229	229									
2-6863-12	ホルテックスミキサー SI-0564 (ジェニー2) マイクロチューブ用アダッチメント SI-0564	43,000	47,000	229	229									
2-688-01	増菌クロマトグラフィー HCG-80	174,000	181,000	1630	1630									
2-688-03	増菌クロマトグラフィー用吸着剤連用用箱子 HCG-80-2A	9,700	13,400	1630	1630									
2-688-04	増菌クロマトグラフィー用吸着剤連用用箱子 HCG-80-2B	5,250	10,400	1630	1630									
2-6891-01	防水型ORP/pH計 PH-6600	15,000	16,500	630	630									
2-6891-13	防水型ORP/pH計用交換電極 pHセンサー PH-6600S	6,600	7,300	630	630									
2-6891-14	防水型ORP/pH計用交換電極 ORPセンサー ORP-6600S	10,800	11,900	630	630									
2-6899-01	防水ORP計 ORP-6041	19,600	21,600	640	640									
2-6899-11	防水ORP計用交換センサー ORP-6041S	10,800	11,900	640	640									
2-6961-11	デジタルマルチメータ M-03FB	4,200	4,700	739	739									
2-6961-12	デジタルマルチメータ M-02FB	3,500	4,000	739	739									
2-716-01	メスシリンダースタンド 50・100・200mL MCS-1	9,800	14,300	2602	2602									
2-716-02	メスシリンダースタンド 500・1000mL MCS-2	11,000	16,900	2602	2602									
2-7179-01	オートクレープ (ラボ用) LSX-300	570,000	630,000	2608	2608			75						
2-7179-02	オートクレープ (ラボ用) LSX-500	670,000	740,000	2608	2608			75						
2-7179-03	オートクレープ (ラボ用) LSX-700	800,000	880,000	2608	2608			75						
2-7398-01	ケルフィットワード 1枚入 M FH-210W	1,540	1,680					315						
2-7398-02	ケルフィットワード 1枚入 L FH-210W	1,540	1,680					315						
2-7548-01	ビハレツジモニター (マイクロチェックII) 白色・黒格字 0.45um 50個入 4761	28,500	32,000	1565	1565			106						
2-7548-03	ビハレツジモニター (マイクロチェックII) 黒色・黒格字 0.45um 50個入 4763	28,500	32,000	1565	1565			106						
2-7548-04	ビハレツジモニター (マイクロチェックII) 黒色・黒格字 0.8um 50個入 4764	28,500	32,000	1565	1565			106						
2-7548-05	ビハレツジモニター (マイクロチェックII) ゴム枠用アダプター φ9.7mm 50個入 4701	17,600	19,800					106						
2-7571-21	食品衛生物検査キット DDSリキッドIII DDSリキッドF03	960,000	971,000					3						
2-7584-01	デジタル濁度計 TC-391	21,800	24,000	793	793									
2-7588-11	ガニベック減菌ろ過水筒 9mL OR-9	15,800	18,300					1	53					
2-7588-12	ガニベック減菌ろ過水筒 90mL OR-90	6,000	6,850					1	53					
2-7625-01	スプレー (オートクレープ対応) 500mL No.885	1,800	2,000	1810	1810			996						
2-7625-02	スプレー (オートクレープ対応) 500mL No.887-03 プラスIP	2,200	2,400					996						
2-7658-01	デジタル濁度・臭量計 WS-01	33,000	36,300	712	712									
2-7963-02	温度センサー ターゴラー RX-350TH	21,800	24,000	592	592							72		
2-7963-02-20	温度センサー ターゴラー 校正証明書付 RX-350TH	31,800	34,000	592	592									
2-7963-03	K熱電対データロガー RX-450K	21,800	24,000	592	592							72		
2-7963-03-20	K熱電対データロガー 校正証明書付 RX-450K	31,800	34,000	592	592									
2-7963-12	温度センサー ターゴラー (USB接続タイプ) RX-350THP	21,800	24,000	592	592							72		
2-7963-13	K熱電対データロガー (スタイックタイプ) RX-450KP	21,800	24,000	592	592							72		
2-7987-25	ラボラック NLS-TS1800 650×475×1800	108,000	113,000	996	996									
2-8095-31	ラボドラフト ファンなし 900×750×1950mm AZ9-FEW	698,000	720,000	1050	1050							86		
2-8095-32	ラボドラフト ファンあり 900×750×1950mm AZ9-FEW-F	1,020,000	1,130,000	1050	1050							86		
2-8095-33	ラボドラフト ファンなし 900×750×2100mm AZ9-FEW-H	738,000	780,000	1050	1050							86		
2-8095-34	ラボドラフト ファンあり 900×750×2100mm AZ9-FEW-FH	1,050,000	1,160,000	1050	1050							86		
2-818-01	ガンマ線照射済クリーンウェア VGW-01S	46,800	41,000	3038	3038							101		
2-818-02	ガンマ線照射済クリーンウェア VGW-02M	46,800	41,000	3038	3038							101		
2-818-03	ガンマ線照射済クリーンウェア VGW-03L	46,800	41,000	3038	3038							101		
2-818-04	ガンマ線照射済クリーンウェア VGW-04XL	46,800	41,000	3038	3038							101		
2-8258-21	コロニーカウンター Galaxy 330	159,300	158,000	1356	1356			66						
2-8611-01	4チャンネルタイマー TM-15N	2,600	2,900	2409	2409									
2-8612-01	直流安定化電源 18V-3A DP-1803	39,600	48,000	728	728									
2-8612-02	直流安定化電源 18V-5A DP-1805	41,800	50,400	728	728									
2-8612-03	直流安定化電源 30V-3A DP-3003	44,600	53,400	728	728									
2-8612-04	直流安定化電源 30V-5A DP-3005	56,000	66,000	728	728									
2-8612-05	直流安定化電源 30V-3A DPS-3003	17,500	19,300	728	728									
2-8612-06	直流安定化電源 30V-3A DPS-3005	22,000	24,200	728	728									
2-8640-01	密閉バケツ・ミニ (角) 3L 角-3L	1,450	1,500	1791	1791									
2-8640-02	密閉バケツ・ミニ (角) 5L 角-5L	1,650	1,700	1791	1791									
2-8640-03	密閉バケツ・ミニ (角) 10L 角-10L	2,350	2,440	1791	1791									
2-8640-04	密閉バケツ・ミニ (角) 15L 15	2,800	2,900	1791	1791									
2-8640-05	密閉バケツ・ミニ (角) 20L 20	3,400	3,510	1791	1791									
2-8641-01	密閉バケツ・ミニ (丸) 3L 丸-3K	1,500	1,550	1791	1791									
2-8641-02	密閉バケツ・ミニ (丸) 5L 丸-5K	1,600	1,670	1791	1791									
2-8641-03	密閉バケツ・ミニ (丸) 10L 丸-10K	2,400	2,470	1791	1791									
2-8641-04	密閉バケツ・ミニ (丸) 15L 15K	2,750	2,840	1791	1791									
2-8641-05	密閉バケツ・ミニ (丸) 20L 20K	3,150	3,250	1791	1791									
2-8691-01	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付平袋S 100枚入	6,750	7,800	1462	1462									
2-8691-02	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付平袋M 100枚入	9,350	10,900	1462	1462									
2-8691-03	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付平袋L 100枚入	11,600	13,200	1462	1462									
2-8691-04	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付平袋LL 50枚入	7,250	8,370	1462	1462									
2-8691-05	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付角部折込袋S 50枚入	7,450	8,600	1462	1462									
2-8691-06	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付角部折込袋M 50枚入	8,600	9,980	1462	1462									
2-8691-07	チェック付保冷・保温袋 (ミナケルバック (R)) シップ付角部折込袋L 50枚入	10,100	11,700	1462	1462									
2-8783-01	CO2モニター CO2-mini	13,000	15,000	687	687									
2-8783-02	CO2モニター CO2-M1	25,000	27,500	687	687									
2-9039-01	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) S 1袋	350	410	2737	2737									
2-9039-02	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) M 1袋	350	410	2737	2737									
2-9039-03	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) L 1袋	350	410	2737	2737									
2-9039-51	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) S 50袋	11,600	13,700	2737	2737									
2-9039-52	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) M 50袋	11,600	13,700	2737	2737									
2-9039-53	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) L 50袋	11,600	13,700	2737	2737									
2-9039-61	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) S 50双×4袋	41,300	48,700	2737	2737									
2-9039-62	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) M 50双×4袋	41,300	48,700	2737	2737									
2-9039-63	ラテックスロング満室手袋 (Protégery (R)) CP) L 50双×4袋	41,300	48,700	2737	2737									
2-9080-07	ネジゆるみ止め用接着剤 425	3,000	3,200	2316	2316									
2-9187-01	圧力トランスミッターセンサー 520.9H0503L401	21,000	24,700	757	757									
2-9187-02	圧力トランスミッターセンサー 520.9K0503L401W	21,000	24,700											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用検査		サンクアスト		ナビス2022		サニーアーツ		サニーアーツ		設備2022		アズビエア		アズツール		ナビ製2021		感染症対策用		ウェルビーイング		
				機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021	機軸2021
2-9917-03	デスクスタンダードタイプ1200×700×720mm SD-ISN127CLSPAWN	60,600	68,100	978	978										326											
2-9917-04	デスクスタンダードタイプ1400×700×720mm SD-ISN147CLSPAWN	76,100	85,100	978	978										326											
2-9918-11	ワゴン395×602×600mm引き出し3脚 SD-IS46C23SAWN4	64,300	72,000	978	978										326											
3-048-01	ロールマット4つ折100×600mm 6A-4W	5,800	6,130																							
3-048-02	ロールマット4つ折100×800mm 6A-4W	6,500	6,870																							
3-048-03	ロールマット4つ折100×1000mm 10A-4W	7,200	7,580																							
3-048-04	ロールマット4つ折100×1200mm 12A-4W	7,800	8,210																							
3-048-05	ロールマット6つ折100×600mm 6A-6W	8,100	8,550																							
3-048-06	ロールマット6つ折100×800mm 6A-6W	9,100	9,580																							
3-048-07	ロールマット6つ折100×1000mm 10A-6W	9,400	9,900																							
3-048-08	ロールマット6つ折100×1200mm 12A-6W	11,000	11,600																							
3-116-01	機軸型グローブボックス 手袋式 SM-1	55,000	58,600	1092	1092																					
3-116-11	機軸型グローブボックスSM-1用取替カバー	19,800	21,200	1092	1092																					
3-117-01	機軸型フードSM-2 SM-2 (扉ハネあけ式)	32,000	33,700	1093	1093																					
3-117-11	機軸型フードSM-2用取替カバー	9,700	10,300	1093	1093																					
3-118-11	グローブバッグ10枚入 GB-10	8,290	9,400	1093	1093																					
3-1369-11	ラポドラフト (SUS製・W900・オールシンクタイプ) ZSS-900	792,000	840,000												92											
3-1369-12	ラポドラフト (SUS製・W900・オールシンクタイプ) ZSSF-900	1,240,000	1,360,000												91											
3-1370-13	ラポドラフト (SUS・W900タイプ) ファンあり ZSF-900	1,170,000	1,280,000	1055	1055										92											
3-1370-14	ラポドラフト (SUS・W900タイプ) ファンなし ZS-900	652,000	700,000	1055	1055										91											
3-1371-11	ラポドラフト (SUS製・W900・乾式スクラパー付きタイプ) ZSF-900UC	1,580,000	1,680,000	1056	1056										93											
3-1372-11	ラポドラフト (SUS製・W700・乾式スクラパー付きタイプ) ZSF-700UC	882,000	940,000	1056	1056										92											
3-1373-13	ラポドラフト (PVC・W900タイプ) ファンあり ZPF-900	910,000	1,010,000	1051	1051										88											
3-1373-14	ラポドラフト (PVC・W900タイプ) ファンなし ZP-900	514,000	550,000	1051	1051										88											
3-1374-22	ラポドラフト (PVC・W900・湿式スクラパー付きタイプ) ZPF-900SC	1,680,000	1,850,000												89											
3-1375-11	ラポドラフト (PVC・W900・オールシンクタイプ) ファンなし ZPS-900	542,000	580,000												89											
3-1375-12	ラポドラフト (PVC・W900・オールシンクタイプ) ファン付き ZPSF-900	942,000	1,050,000												89											
3-1718-01	アズビエア 表面検査手袋 左手用 LL 10枚入 APJ200-L	4,200	4,470													11										
3-1718-02	アズビエア 表面検査手袋 左手用 M 10枚入 APJ200-L	4,200	4,470													11										
3-1718-03	アズビエア 表面検査手袋 左手用 M 10枚入 APJ200-L	4,200	4,470													11										
3-1719-01	アズビエア 表面検査手袋 右手用 LL 10枚入 APJ200-R	4,200	4,470													11										
3-1719-02	アズビエア 表面検査手袋 右手用 M 10枚入 APJ200-R	4,200	4,470													11										
3-1719-03	アズビエア 表面検査手袋 右手用 M 10枚入 APJ200-R	4,200	4,470													11										
3-1762-01	スミス手袋 (マテ付き) S #001S	770	960																							
3-1762-02	スミス手袋 (マテ付き) M #001M	770	960																							
3-1762-03	スミス手袋 (マテ付き) L #001L	770	960																							
3-2020-12	ラポドラフト (SUS・W700タイプ) ZS-700	613,000	650,000	1055	1055										91											
3-2020-13	ラポドラフト (SUS・W700タイプ) ファンあり ZSF-700	798,000	840,000												91											
3-2048-11	ラポドラフト (PVC・W900・卓上タイプ) ファンなし ZPT-900	392,000	420,000	1051	1051										90											
3-2048-12	ラポドラフト (PVC・W900・卓上タイプ) ファン付き ZPTF-900	850,000	950,000	1051	1051										90											
3-2058-12	ラポドラフト (PVC・W700タイプ) ZP-700	468,000	498,000												88											
3-2058-13	ラポドラフト (PVC・W700タイプ) ファンあり ZPF-700	626,000	656,000												88											
3-2133-11	ラポドラフト (SUS製・W900・卓上タイプ) ZST-900	598,000	630,000	1055	1055										93											
3-2133-12	ラポドラフト (SUS製・W900・卓上タイプ) ZSTF-900	1,200,000	1,320,000	1055	1055										93											
3-325-11	カーフレスト 0.75mN 標準駆動タイプ178-560-11 SI-210	220,000	242,000																							
3-325-12	カーフレスト 0.75mN 標準駆動タイプ178-570-11 SI-310	415,000	457,000																							
3-3897-11	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 1200×830×2250 mm ABSR-1200	1,680,000	1,690,000												69											
3-3897-12	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 1500×830×2250 mm ABSR-1500	1,900,000	1,870,000												69											
3-3897-13	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 1800×830×2250 mm ABSR-1800	1,900,000	1,960,000												69											
3-3898-11	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 1200×980×2250 mm ABDR-1200	1,960,000	2,000,000												69											
3-3898-12	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 1500×980×2250 mm ABDR-1500	2,000,000	2,080,000												69											
3-3898-13	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 1800×980×2250 mm ABDR-1800	2,150,000	2,220,000												69											
3-3898-14	ヒュームワード (内装SUSタイプ) 2400×980×2250 mm ABDR-2400	2,700,000	2,820,000												69											
3-3899-11	ヒュームワード スタンダード (スターチーフ・ジャンクル付きタイプ) 1200×830×2250 mm ABSZ-1200	1,600,000	1,700,000												60											
3-3899-12	ヒュームワード スタンダード (スターチーフ・ジャンクル付きタイプ) 1500×830×2250 mm ABSZ-1500	1,750,000	1,850,000												60											
3-3899-13	ヒュームワード スタンダード (スターチーフ・ジャンクル付きタイプ) 1800×830×2250 mm ABSZ-1800	1,950,000	2,060,000												60											
3-3899-14	ヒュームワード スタンダード (スターチーフ・ジャンクル付きタイプ) 2400×830×2250 mm ABSZ-2400	2,530,000	2,680,000												60											
3-3900-11	ヒュームワード ディープ (スターチーフ・ジャンクル付きタイプ) 1200×980×2250 mm ABDZ-1200	1,780,000	1,900,000												60											
3-3900-12	ヒュームワード ディープ (スターチーフ・ジャンクル付きタイプ) 1500×980×2250 mm ABDZ-1500	1,940,000	2,060,000												60											
3-3900-13	ヒュームワード ディープ (スターチーフ・																									

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合		サンクアスト		ナビスタ2022		ザニーアーズ		ザニーアーズ		設備2022	アズビエア	アズツール	ナビ新2021	感染症対策用	ウェルビーイング
				機材2021	機材2021	機材2021	機材2021	機材2021	機材2021	機材2021	機材2021	機材2021	機材2021						
3-3929-12	ヒュームフード ディープ (乾式スクラバー・横置きタイプ) 2200×980×2250mm ABD-1500UC	3,250,000	3,420,000											55					
3-3929-13	ヒュームフード ディープ (乾式スクラバー・横置きタイプ) 2500×980×2250mm ABD-1800UC	3,520,000	3,680,000											55					
3-3929-14	ヒュームフード ディープ (乾式スクラバー・横置きタイプ) 3300×980×2250mm ABD-2400UC	4,300,000	4,520,000											55					
3-3930-11	ヒュームフード スタンダード (湿式スクラバー・横置きタイプ) 1900×830×2250mm ABSI-1200SC	2,900,000	2,940,000	1049	1049									52					
3-3930-12	ヒュームフード スタンダード (湿式スクラバー・横置きタイプ) 2200×830×2250mm ABSI-1500SC	2,980,000	3,130,000	1049	1049									52					
3-3930-13	ヒュームフード スタンダード (湿式スクラバー・横置きタイプ) 2500×830×2250mm ABSI-1800SC	3,250,000	3,410,000	1049	1049									52					
3-3930-14	ヒュームフード スタンダード (湿式スクラバー・横置きタイプ) 3300×830×2250mm ABSI-2400SC	3,880,000	4,060,000	1049	1049									52					
3-3931-11	ヒュームフード ディープ (湿式スクラバー・横置きタイプ) 1900×980×2250mm ABDI-1200SC	3,000,000	3,180,000											52					
3-3931-12	ヒュームフード ディープ (湿式スクラバー・横置きタイプ) 2200×980×2250mm ABDI-1500SC	3,180,000	3,340,000											52					
3-3931-13	ヒュームフード ディープ (湿式スクラバー・横置きタイプ) 2500×980×2250mm ABDI-1800SC	3,450,000	3,620,000											52					
3-3931-14	ヒュームフード ディープ (湿式スクラバー・横置きタイプ) 3300×980×2250mm ABDI-2400SC	4,200,000	4,420,000											52					
3-3936-21	ヒュームフード (FRPファン搭載・インバータ付タイプ) 1200×830×2250mm スタンダード ABSF-1200INV	2,120,000	2,180,000											50					
3-3936-22	ヒュームフード (FRPファン搭載・インバータ付タイプ) 1500×830×2250mm スタンダード ABSF-1500INV	2,200,000	2,280,000											50					
3-3936-23	ヒュームフード (FRPファン搭載・インバータ付タイプ) 1800×830×2250mm スタンダード ABSF-1800INV	2,340,000	2,420,000											50					
3-3937-21	ヒュームフード (FRPファン搭載・インバータ付タイプ) 1200×980×2250mm ディープ ABDF-1200INV	2,250,000	2,360,000											50					
3-3937-22	ヒュームフード (FRPファン搭載・インバータ付タイプ) 1500×980×2250mm ディープ ABDF-1500INV	2,360,000	2,450,000											50					
3-3937-23	ヒュームフード (FRPファン搭載・インバータ付タイプ) 1800×980×2250mm ディープ ABDF-1800INV	2,540,000	2,630,000											50					
3-3938-11	ヒュームフード スタンダード (PVCファン上部搭載タイプ) 1200×830×2250mm ABSF-1200	1,960,000	2,110,000	1047	1047									49					
3-3938-12	ヒュームフード スタンダード (PVCファン上部搭載タイプ) 1500×830×2250mm ABSF-1500	2,080,000	2,240,000	1047	1047									49					
3-3938-13	ヒュームフード スタンダード (PVCファン上部搭載タイプ) 1800×830×2250mm ABSF-1800	2,300,000	2,480,000	1047	1047									49					
3-3938-14	ヒュームフード スタンダード (PVCファン上部搭載タイプ) 2400×830×2250mm ABSF-2400	2,980,000	3,200,000	1047	1047									49					
3-3939-11	ヒュームフード ディープ (PVCファン上部搭載タイプ) 1200×980×2250mm ABDF-1200	2,150,000	2,320,000											49					
3-3939-12	ヒュームフード ディープ (PVCファン上部搭載タイプ) 1500×980×2250mm ABDF-1500	2,280,000	2,450,000											49					
3-3939-13	ヒュームフード ディープ (PVCファン上部搭載タイプ) 1800×980×2250mm ABDF-1800	2,500,000	2,680,000											49					
3-3939-14	ヒュームフード ディープ (PVCファン上部搭載タイプ) 2400×980×2250mm ABDF-2400	3,100,000	3,320,000											49					
3-3940-11	ヒュームフード スタンダード (エアーカーテン供給タイプ) 1200×1100/830×2250mm ABSA-1200	1,740,000	1,820,000											48					
3-3940-12	ヒュームフード スタンダード (エアーカーテン供給タイプ) 1500×1100/830×2250mm ABSA-1500	1,880,000	1,970,000											48					
3-3940-13	ヒュームフード スタンダード (エアーカーテン供給タイプ) 1800×1100/830×2250mm ABSA-1800	2,040,000	2,130,000											48					
3-3940-14	ヒュームフード スタンダード (エアーカーテン供給タイプ) 2400×1100/830×2250mm ABSA-2400	2,660,000	2,780,000											48					
3-3944-21	ヒュームフード (2ヶ所切換式・可変風量VAV付付) 1200×830×2250mm ABSVII-1200	2,260,000	2,320,000											38					
3-3944-22	ヒュームフード (2ヶ所切換式・可変風量VAV付付) 1500×830×2250mm ABSVII-1500	2,360,000	2,440,000											38					
3-3944-23	ヒュームフード (2ヶ所切換式・可変風量VAV付付) 1800×830×2250mm ABSVII-1800	2,600,000	2,680,000											38					
3-3944-24	ヒュームフード (2ヶ所切換式・可変風量VAV付付) 2400×830×2250mm ABSVII-2400	3,020,000	3,120,000											38					
3-3945-21	ヒュームフード (可変風量VAV付付) スタンダードタイプ 1200×830×2250mm ABSV-1200	2,350,000	2,420,000											36					
3-3945-22	ヒュームフード (可変風量VAV付付) スタンダードタイプ 1500×830×2250mm ABSV-1500	2,450,000	2,520,000											36					
3-3945-23	ヒュームフード (可変風量VAV付付) スタンダードタイプ 1800×830×2250mm ABSV-1800	2,680,000	2,760,000											36					
3-3945-24	ヒュームフード (可変風量VAV付付) スタンダードタイプ 2400×830×2250mm ABSV-2400	3,120,000	3,210,000											36					
3-3946-11	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・セラミック天板) 1200×830×2250mm ABS-1200C	1,440,000	1,560,000											33					
3-3946-12	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・セラミック天板) 1500×830×2250mm ABS-1500C	1,560,000	1,700,000											33					
3-3946-13	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・セラミック天板) 1800×830×2250mm ABS-1800C	1,780,000	1,940,000											33					
3-3947-11	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・セラミック天板) 1200×980×2250mm ABD-1200C	1,640,000	1,790,000											33					
3-3947-12	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・セラミック天板) 1500×980×2250mm ABD-1500C	1,760,000	1,920,000											33					
3-3947-13	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・セラミック天板) 1800×980×2250mm ABD-1800C	1,980,000	2,160,000											33					
3-3950-11	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・セラミック天板) 1200×830×2250mm ABSI-1200C	1,500,000	1,640,000											35					
3-3950-12	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・セラミック天板) 1500×830×2250mm ABSI-1500C	1,620,000	1,760,000											35					
3-3950-13	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・セラミック天板) 1800×830×2250mm ABSI-1800C	1,840,000	2,000,000											35					
3-3951-11	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・セラミック天板) 1200×980×2250mm ABDI-1200C	1,650,000	1,800,000											35					
3-3951-12	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・セラミック天板) 1500×980×2250mm ABDI-1500C	1,780,000	1,940,000											35					
3-3951-13	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・セラミック天板) 1800×980×2250mm ABDI-1800C	2,040,000	2,230,000											35					
3-3952-11	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・エポキシ天板) 1200×830×2250mm ABS-1200	1,440,000	1,500,000	1046	1046									32					
3-3952-12	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・エポキシ天板) 1500×830×2250mm ABS-1500	1,560,000	1,630,000	1046	1046									32					
3-3952-13	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・エポキシ天板) 1800×830×2250mm ABS-1800	1,800,000	1,870,000	1046	1046									32					
3-3952-14	ヒュームフード スタンダード (オープンタイプ・エポキシ天板) 2400×830×2250mm ABS-2400	2,200,000	2,280,000	1046	1046									32					
3-3953-11	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・エポキシ天板) 1200×980×2250mm ABD-1200	1,600,000	1,700,000	1046	1046									32					
3-3953-12	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・エポキシ天板) 1500×980×2250mm ABD-1500	1,750,000	1,860,000	1046	1046									32					
3-3953-13	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・エポキシ天板) 1800×980×2250mm ABD-1800	1,960,000	2,080,000	1046	1046									32					
3-3953-14	ヒュームフード ディープ (オープンタイプ・エポキシ天板) 2400×980×2250mm ABD-2400	2,480,000	2,620,000	1046	1046									32					
3-3956-11	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 1200×830×2250mm ABSI-1200	1,480,000	1,540,000											35					
3-3956-12	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 1500×830×2250mm ABSI-1500	1,600,000	1,680,000											35					
3-3956-13	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 1800×830×2250mm ABSI-1800	1,820,000	1,900,000											35					
3-3956-14	ヒュームフード スタンダード (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 2400×830×2250mm ABSI-2400	2,280,000	2,370,000											35					
3-3957-11	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 1200×980×2250mm ABDI-1200	1,660,000	1,760,000											35					
3-3957-12	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 1500×980×2250mm ABDI-1500	1,780,000	1,860,000											35					
3-3957-13	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 1800×980×2250mm ABDI-1800	2,040,000	2,120,000											35					
3-3957-14	ヒュームフード ディープ (折れ戻付きタイプ・エポキシ天板) 2400×980×2250mm ABDI-2400	2,520,000	2,640,000											35					
3-3984-11	ヒュー																		

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費 機材2021	サンクアスト 2021	ナビス2022 頁	ザニーアーズ 2016 頁	ザニーアーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感染症対策用 品バリエーション 頁	ウェルビーイング バリエーション 頁
3-4749-01	深い切り温度ロガー (ログラー) -30~+70°C CTL-01PDF	4,180	4,600	595	595			199						
3-4750-01	防水デジタル温度計 CT-285WP	6,600	7,300	545	545			188						
3-4803-01	真空袋 (シグマチューブ) 100枚入 GT-1525	900	980	2391	2391			268						
3-4803-02	真空袋 (シグマチューブ) 100枚入 GT-2030	1,380	1,500	2391	2391			268						
3-4803-03	真空袋 (シグマチューブ) 100枚入 GT-3040	2,640	2,870	2391	2391			268						
3-4804-01	真空袋 (優美入) 150×250mm XS-1525	1,160	1,260	2390	2390			268						
3-4804-02	真空袋 (優美入) 200×300mm XS-2030	1,800	1,960	2390	2390			268						
3-4804-03	真空袋 (優美入) 300×400mm XS-3040	4,000	4,350	2390	2390			268						
3-4824-11	テクスチャーナイザー用針ブロープ P/2N	39,000	43,000					251						
3-4824-12	テクスチャーナイザー用針ブロープ φ5mm P/5	30,000	34,000					251						
3-4824-13	テクスチャーナイザー用針ブロープ φ10mm P/10	30,000	34,000					251						
3-4824-14	テクスチャーナイザー用針ブロープ φ1/2インチ P/0.5	30,000	34,000					251						
3-4824-15	テクスチャーナイザー用針ブロープ φ20mm P/20P	30,000	34,000					251						
3-4824-16	テクスチャーナイザー用針ブロープ φ36mm P/36R	39,000	43,000					251						
3-4824-17	テクスチャーナイザー用ブレードセット HDP/BS	146,000	153,000					251						
3-4824-18	テクスチャーナイザー用ブレードセット A/LKB-F	79,000	81,000					251						
3-4824-19	テクスチャーナイザー用引張器具 A/TG	231,000	240,000					251						
3-4824-20	テクスチャーナイザー用マルチ突刺し治具 A/MPP	211,000	220,000					251						
3-4878-01	カーエプロン (PUアミネット生地) オフ EP-110-O	3,800	4,000					323						
3-4878-02	カーエプロン (PUアミネット生地) サックス EP-110-S	3,800	4,000					323						
3-4878-03	カーエプロン (PUアミネット生地) ビンク EP-110-P	3,800	4,000					323						
3-4878-04	カーエプロン (PUアミネット生地) ライトイエロ EP-110-Y	3,800	4,000					323						
3-4878-05	カーエプロン (PUアミネット生地) ライトグレー EP-110-G	3,800	4,000					323						
3-4879-01	無縫製アームカバー (PUアミネット生地) オフ 20枚入 RA-16-O	10,400	11,200					314						
3-4879-02	無縫製アームカバー (PUアミネット生地) サックス 20枚入 RA-16-S	10,400	11,200					314						
3-4879-03	無縫製アームカバー (PUアミネット生地) ビンク 20枚入 RA-16-P	10,400	11,200					314						
3-4879-04	無縫製アームカバー (PUアミネット生地) ライトイエロ 20枚入 RA-16-Y	10,400	11,200					314						
3-4879-05	無縫製アームカバー (PUアミネット生地) ライトグレー 20枚入 RA-16-G	10,400	11,200					314						
3-4883-01	SFポリエチレン手袋 (外コンボス) クリア	1,360	1,250					306						
3-4883-02	SFポリエチレン手袋 (外コンボス) ブルー	1,360	1,250					306						
3-4884-01	SFポリエチレン手袋 (エコミュー・楕なし) ホワイト 1箱 (50枚入)	1,090	1,360					324						
3-4884-02	SFポリエチレン手袋 (エコミュー・楕なし) ブルー 1箱 (50枚入)	1,090	1,360					324						
3-4884-03	SFポリエチレン手袋 (エコミュー・楕なし) ピンク 1箱 (50枚入)	1,090	1,360					324						
3-4885-01	SFポリエチレン手袋 (楕付) クリア 1箱 (10枚入)	1,580	1,820					324						
3-4885-02	SFポリエチレン手袋 (楕付) ブルー 1箱 (10枚入)	1,580	1,820					324						
3-4885-03	SFポリエチレン手袋 (楕付) ピンク 1箱 (10枚入)	1,580	1,820					324						
3-4886-01	カウンストロス 厚手 ホワイト 60枚入 6902W	1,950	2,070	2372	2372			387						
3-4886-02	カウンストロス 厚手 ピンク 60枚入 6902P	1,950	2,070	2372	2372			387						
3-4886-03	カウンストロス 厚手 ブルー 60枚入 6902B	1,950	2,070	2372	2372			387						
3-4886-04	カウンストロス 厚手 グリーン 60枚入 6902G	1,950	2,070	2372	2372			387						
3-4887-01	カウンストロス 薄手 ホワイト 100枚入 6900W	1,850	2,100	2372	2372			387						
3-4887-02	カウンストロス 薄手 ピンク 100枚入 6900P	1,850	2,100	2372	2372			387						
3-4887-03	カウンストロス 薄手 ブルー 100枚入 6900B	1,850	2,100	2372	2372			387						
3-4887-04	カウンストロス 薄手 グリーン 100枚入 6900G	1,850	2,100	2372	2372			387						
3-4888-01	ポリエチレン手袋 (深い切りタイプ) クリア 50枚入	820	1,030					313	18					
3-4888-02	ポリエチレン手袋 (深い切りタイプ) ブルー 50枚入	820	1,030					313	18					
3-4888-03	ポリエチレン手袋 (深い切りタイプ) ピンク 50枚入	820	1,030					313	18					
3-5188-11	全天日耐計 (MSシリーズ) MS-40C	96,000	106,000	722	722									
3-5188-12	全天日耐計 (MSシリーズ) MS-50C	190,000	200,000	722	722									
3-5188-14	全天日耐計 (MSシリーズ) MS-80	390,000	368,000	722	722									
3-5209-13	IHコンロ IHC-T61-B	16,100	17,500	132	132									
3-5209-21	IHコンロ 240×286×54cm IHK-T38-B	8,900	9,700	-	-									
3-5209-22	IHコンロ 280×326×54cm IHK-T37-B	11,700	12,700	-	-									
3-5447-01	ショートハンドルブラシハードタイプ緑 4192	3,000	3,300					369	30					
3-5447-02	ショートハンドルブラシハードタイプ青 4192	3,000	3,300					369	30					
3-5447-03	ショートハンドルブラシハードタイプ赤 4192	3,000	3,300					369	30					
3-5447-04	ショートハンドルブラシハードタイプ白 4192	3,000	3,300					369	30					
3-5447-05	ショートハンドルブラシハードタイプ黄 4192	3,000	3,300					369	30					
3-5448-01	ロングハンドルブラシハードタイプ緑 4186	3,600	3,950					369	30					
3-5448-02	ロングハンドルブラシハードタイプ青 4186	3,600	3,950					369	30					
3-5448-03	ロングハンドルブラシハードタイプ赤 4186	3,600	3,950					369	30					
3-5448-04	ロングハンドルブラシハードタイプ白 4186	3,600	3,950					369	30					
3-5448-05	ロングハンドルブラシハードタイプ黄 4186	3,600	3,950					369	30					
3-5471-01	スクレイパー (シリコン) MPフーズ (R) H型 97×200mm 黄 MP-SS-YE	6,500	7,830					285	12					
3-5496-01	ロータリーエンコーダ用 金属カップリング JU-100	6,710	7,110	3292	3292									
3-5496-02	ロータリーエンコーダ用 樹脂製カップリング GJ-B	1,480	1,590	3292	3292									
3-5496-03	ロータリーエンコーダ用 板バネ製カップリング ML20P-8.8	4,740	5,230	3292	3292									
3-5496-04	ロータリーエンコーダ用 取付金具 JT-035	2,240	2,660	3292	3292									
3-5540-01	デスクライト 285×80×260mm 明るさ (lm) : 240 LDL-201-W	3,700	4,060	866	866									
3-5540-12	LEDデスクライト LDL-302-W	5,880	6,550	-	-									
3-5540-13	LEDデスクライト LDL-502-W	7,250	7,950	-	-									
3-5671-32	ラボラック (Bシリーズ) NLS-B300N	91,000	96,600	997	997									
3-5671-33	ラボラック NLS-T1800N 450×700×1800	94,000	99,700	996	996									
3-5821-13	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 1800×1500×1400mm TSW-1800	1,320,000	1,400,000										104	
3-5821-14	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 2400×1500×1400mm TSW-2400	1,680,000	1,780,000										104	
3-5821-15	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 3000×1500×1400mm TSW-3000	1,780,000	1,890,000										104	
3-5821-16	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 3600×1500×1400mm TSW-3600	2,050,000	2,180,000										104	
3-5822-11	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 1800×750×1400mm TSS-1800	1,100,000	1,170,000										104	
3-5822-15	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 1200×750×1400mm TSS-1200	880,000	940,000										104	
3-5822-16	アルミ製・実験台フード (前面タイプ・スライドサッシ付) 1500×750×1400mm TSS-1500	970,000	1,030,000										104	
3-5899-01	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC スタンダードタイプ 1200×820/750×2150mm ASP-1200	1,080,000	1,150,000											70
3-5899-02	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC スタンダードタイプ 1500×820/750×2150mm ASP-1500	1,240,000	1,320,000											70
3-5899-03	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC スタンダードタイプ 1800×820/750×2150mm ASP-1800	1,360,000	1,440,000											70
3-5899-04	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC スタンダードタイプ 2400×820/750×2150mm ASP-2400	2,060,000	2,180,000											70
3-5899-05	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC ディープタイプ 1200×970/900×2150mm ADP-1200	1,240,000	1,320,000											70
3-5899-06	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC ディープタイプ 1500×970/900×2150mm ADP-1500	1,410,000	1,480,000											70
3-5899-07	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC ディープタイプ 1800×970/900×2150mm ADP-1800	1,580,000	1,620,000											70
3-5899-08	ASSRE ヒュームフード 作業面フラット PVC ディープタイプ 2400×970/900×2150mm ADP-2400	2,230,000	2,420,000											70
3-5860-01	エッチングチャンセル1層タイプ PVC スタンダードタイプ 1200×820/750×2150mm PS-1200	1,120,000	1,180,000											

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機材2021	サンクアスト 2021	ナビス2022	サンーアーズ 2016	サンーアーズ 2020	設備2022	アズビエア 2021	アズツール 2021	ナビス2021	感染症対策用 品バンプ	ウェルビー ングバンプ
3-6683-03	LEDリング照明 (LEDチップ144個・三重巻) ARL-144W	22,000	22,500	832	832									
3-6781-01	セレクトラボ (W450H開き扉) 450×450×2100mm LOS-45T右開き	67,500	70,900	1016	1016									
3-6781-02	セレクトラボ (W450H開き扉) 450×450×2100mm LOS-45T左開き	67,500	70,600	1016	1016									
3-6781-11	セレクトラボ (W450H開き扉) W450Hベース	7,600	7,800	1016	1016									
3-6781-12	セレクトラボ (W450H開き扉) W450Hストッパバー	2,100	2,200	1016	1016									
3-6800-01	セレクトラボ用セキュリティボックス 360×355×315mm M	44,500	45,000	1017	1017									
3-6800-02	セレクトラボ用セキュリティボックス 360×355×330mm L	51,500	52,300	1017	1017									
3-7075-01	クリーンノールネオブレンド手袋 L 100枚入	5,100	5,600	2762	2762									
3-7075-02	クリーンノールネオブレンド手袋 M 100枚入	5,100	5,600	2762	2762									
3-7075-03	クリーンノールネオブレンド手袋 S 100枚入	5,100	5,600	2762	2762									
3-7150-20	電動マイクロピペット用ピペット用ハンガー (非充電・壁面接着タイプ) AX-HA-STD	1,000	1,800	1992	1992									
3-7246-01	ラッシングベルト エコノミーレールタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ3m	2,220	2,640								46			
3-7246-02	ラッシングベルト エコノミーレールタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ5m	2,460	2,880								46			
3-7246-03	ラッシングベルト エコノミーレールタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ7m	2,700	3,140								46			
3-7246-04	ラッシングベルト エコノミーワックタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ5m	2,920	3,660								46			
3-7247-01	ラッシングベルト ブルー両面フローック BT-B50	4,270	6,220								46			
3-7248-01	ワールドバンド 機械用 黄 12mm×3000m 2巻 LB-12.0	9,760	12,000								44			
3-7248-02	ワールドバンド 機械用 黄 12mm×3000m 2巻 LB-12.0	9,760	12,000								44			
3-7248-03	ワールドバンド 機械用 黄 15.5mm×2500m 2巻 LB-15.5	9,760	12,000								44			
3-7248-04	ワールドバンド 機械用 黄 15.5mm×2500m 2巻 LB-15.5	9,760	12,000								44			
3-7249-01	平あて布巾 900×1800mm 1枚	3,320	3,500								46			
3-7249-02	平あて布巾 1200×2400mm 1枚	5,150	5,420								46			
3-7249-03	平あて布巾 1350×2400mm 1枚	5,550	5,850								46			
3-7249-04	平あて布巾 1500×2400mm 1枚	6,320	6,660								46			
3-7249-05	平あて布巾 1800×2400mm 1枚	7,130	7,510								46			
3-7250-01	気泡緩衝材 キャブロン (R) 1200mm×42m 約45g/m2 #100	1,750	2,170								45	469		
3-7250-02	気泡緩衝材 キャブロン (R) 1200mm×42m 約50g/m2 #101	1,900	2,360								45	469		
3-7250-03	気泡緩衝材 キャブロン (R) 1200mm×42m 約50g/m2 帯電防止仕様 #101PTN	2,260	2,800								45	469		
3-7251-01	ストレッチフィルム 500mm×300m×20um 6巻 BA	9,670	10,800								44			
3-7251-02	ストレッチフィルム 500mm×300m×18um 6巻 BB	8,210	8,310								44			
3-7251-03	ストレッチフィルム 500mm×300m×17um 6巻 HB	7,540	7,920								44			
3-7251-04	ストレッチフィルム 500mm×500m×12um 6巻 スーパーテリート	9,270	10,100								44			
3-7251-05	ストレッチフィルム 500mm×600m×8um 6巻 Aテリート	8,750	9,220								44			
3-7252-01	スリッパベルト 幅25mm 全長1m 荷重1000kg	770	820								46			
3-7252-02	スリッパベルト 幅25mm 全長2m 荷重800kg	970	1,010								46			
3-7252-03	スリッパベルト 幅25mm 全長3m 荷重800kg	1,180	1,320								46			
3-7252-04	スリッパベルト 幅25mm 全長4m 荷重800kg	1,440	1,560								46			
3-7252-05	スリッパベルト 幅25mm 全長5m 荷重800kg	1,950	2,000								46			
3-7252-06	スリッパベルト 幅25mm 全長6m 荷重800kg	2,130	2,350								46			
3-7253-01	スリッパベルト 幅35mm 全長1m 荷重1250kg	1,000	1,080								46			
3-7253-02	スリッパベルト 幅35mm 全長2m 荷重1250kg	1,280	1,360								46			
3-7253-03	スリッパベルト 幅35mm 全長3m 荷重1250kg	1,830	2,070								46			
3-7253-04	スリッパベルト 幅35mm 全長4m 荷重1250kg	2,240	2,550								46			
3-7253-05	スリッパベルト 幅35mm 全長5m 荷重1250kg	2,880	3,290								46			
3-7253-06	スリッパベルト 幅35mm 全長6m 荷重1250kg	3,180	3,790								46			
3-7254-01	スリッパベルト 幅50mm 全長1m 荷重1600kg	1,180	1,260								46			
3-7254-02	スリッパベルト 幅50mm 全長2m 荷重1600kg	1,400	1,600								46			
3-7254-03	スリッパベルト 幅50mm 全長3m 荷重1600kg	1,840	2,190								46			
3-7254-04	スリッパベルト 幅50mm 全長4m 荷重1600kg	2,390	2,670								46			
3-7254-05	スリッパベルト 幅50mm 全長5m 荷重1600kg	3,120	3,440								46			
3-7254-06	スリッパベルト 幅50mm 全長6m 荷重1600kg	3,580	4,120								46			
3-7255-03	スリッパベルト 幅75mm 全長3m 荷重2400kg	3,120	3,440								46			
3-7255-04	スリッパベルト 幅75mm 全長4m 荷重2400kg	3,710	4,130								46			
3-7255-05	スリッパベルト 幅75mm 全長5m 荷重2400kg	4,580	5,090								46			
3-7255-06	スリッパベルト 幅75mm 全長6m 荷重2400kg	5,470	5,850								46			
3-7256-11	ブラダシシート (ホワイテ) 910×1820×2.5mm 20枚入	7,400	10,100								46			
3-7256-12	ブラダシシート (ホワイテ) 910×1820×3mm 20枚入 3.0	9,200	12,600								46			
3-7256-13	ブラダシシート (ホワイテ) 910×1820×4mm 10枚入 4.0	7,600	10,200								46			
3-7256-14	ブラダシシート (ホワイテ) 910×1820×5mm 10枚入 5.0	10,200	13,200								46			
3-7256-15	ブラダシシート (ホワイテ) 910×1820×6mm 5枚入 6.0	11,150	14,900								46			
3-7257-01	輸送用緩衝材 (タフボード) 1000×1200×20mm	1,320	1,570								46			
3-7257-02	輸送用緩衝材 (タフボード) 1000×1200×30mm	1,980	2,360								46			
3-7257-03	輸送用緩衝材 (タフボード) 1000×1200×40mm	4,370	5,190								46			
3-7257-04	輸送用緩衝材 (タフボード) 1000×1200×50mm	3,310	3,940								46			
3-7257-05	輸送用緩衝材 (タフボード) 1000×1200×60mm	3,970	4,720								46			
3-7278-05	アズツール絶エクス手袋 (マ手用) SS 1袋 (12枚入)	540	700								12	2		
3-7381-01	アズビエアフィット表面検査手袋 右手用 LL 10枚入 ANK-210-R	4,300	4,600								11			
3-7381-02	アズビエアフィット表面検査手袋 右手用 L 10枚入 ANK-210-R	4,300	4,600								11			
3-7381-03	アズビエアフィット表面検査手袋 右手用 M 10枚入 ANK-210-R	4,300	4,600								11			
3-7381-04	アズビエアフィット表面検査手袋 右手用 S 10枚入 ANK-210-R	4,300	4,600								11			
3-7382-01	アズビエア無縫製手袋 LL 10枚入 APJ-010	4,500	4,840								11			
3-7382-02	アズビエア無縫製手袋 L 10枚入 APJ-010	4,500	4,840								11			
3-7382-03	アズビエア無縫製手袋 M 10枚入 APJ-010	4,500	4,840								11			
3-7382-04	アズビエア無縫製手袋 S 10枚入 APJ-010	4,500	4,840								11			
3-7382-05	アズビエア無縫製手袋 SS 10枚入 APJ-010	4,500	4,840								11			
3-7383-02	アズビエア無縫製手袋 PUコート L 10枚入 ADJ-310	4,300	5,090								11			
3-7383-03	アズビエア無縫製手袋 PUコート M 10枚入 ADJ-310	4,300	5,090								11			
3-7383-04	アズビエア無縫製手袋 PUコート S 10枚入 ADJ-310	4,300	5,090								11			
3-7383-05	アズビエア無縫製手袋 PUコート SS 10枚入 ADJ-310	4,300	5,090								11			
3-7384-01	アズビエア添底アームカバー 白 ☉75/105 AZWA-46SW	1,140	1,170	2837	2837						62			
3-7384-02	アズビエア添底アームカバー 白 ☉80/110 AZWA-46MW	1,140	1,170	2837	2837						62			
3-7384-03	アズビエア添底アームカバー 白 ☉85/115 AZWA-46LW	1,140	1,170	2837	2837						62			
3-7385-01	アズビエアフィット表面検査手袋 左手用 LL 10枚入 ANK-210-L	4,300	4,600								11			
3-7385-02	アズビエアフィット表面検査手袋 左手用 L 10枚入 ANK-210-L	4,300	4,600								11			
3-7385-03	アズビエアフィット表面検査手袋 左手用 M 10枚入 ANK-210-L	4,300	4,600								11			
3-7385-04	アズビエアフィット表面検査手袋 左手用 S 10枚入 ANK-210-L	4,300	4,600								11			
3-7408-01	アズビエア添底アームカバー 黒 ☉75/105 AZWA-46SB	1,140	1,170	2837	2837						62			
3-7408-02	アズビエア添底アームカバー 黒 ☉80/110 AZWA-46MB	1,140	1,170	2837	2837						62			
3-7408-03	アズビエア添底アームカバー 黒 ☉85/115 AZWA-46LB	1,140	1,170	2837	2837						62			
3-7535-01	小型油圧プレス (鏡割成形用) 本体径φ181 1400	198,000	278,000	1644	1644									
3-7535-02	小型油圧プレス (鏡割成形用) スターターセット 181-1410	249,000	293,000	1644	1644									
3-7885-01	ラボドラフト (卓上タイプ) ファン5L 900×750×1100mm AZ79-FEW	462,000	490,000	1050	1050						87			
3-7885-02	ラボドラフト (卓上タイプ) ファンあり 900×750×1100mm AZ79-FEW-F	874,000	970,000	1050	1050						87			
3-7886-01	ラボドラフト (スクラバー付) 選式 1350×750×1900mm AZ9-FEW-SC	1,380,000	1,460,000								87			
3-7886-02	ラボドラフト (スクラバー付) 選式 1350×750×1900mm AZ9-FEW-UC	1,400,000	1,480,000								87			
3-8045-01	ヒュームワード ディーパ (卓上タイプ) 1200×900×1400 mm ADT-1200	1,020,000	1,080,000								65			
3-8045-02	ヒュームワード ディーパ (卓上タイプ) 1500×900×1400 mm ADT-1500	1,100,000	1,160,000								65			
3-8045-03	ヒュームワード ディーパ (卓上タイプ) 1800×900×1400 mm ADT-1800	1,200,000	1,260,000								65			
3-8045-04	ヒュームワード ディーパ (卓上タイプ) 2400×900×1400 mm ADT-2400	1,540,000	1,630,000								65			
3-8046-01	ヒュームワード ディーパ (防塵ユニット付きタイプ) 1650×980×2250 mm ABDE-1200	3,300,000	3,480,000								67			
3-8046-02	ヒュームワード ディーパ (防塵ユニット付きタイプ) 1950×980×2250 mm ABDE-1500	3,420,000	3,600,000								67			
3-8046-03	ヒュームワード ディーパ (防塵ユニット付きタイプ) 2250×980×2250 mm ABDE-1800	3,580,000	3,760,000								67			

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機材2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	ザニーアーズ 2016 頁	ザニーアーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感温検定対策用 品バンプ 頁	ウェルビー ングバンプ 頁
3-8792-05	ひも付きゴミ袋 (Dもとくじん) 半透明 30L 10巻入 HMHT-30	450	600	2662	2662									
3-8792-06	ひも付きゴミ袋 (Dもとくじん) 半透明 45L 10巻入 HMHT-45	750	950	2662	2662									
3-8792-07	ひも付きゴミ袋 (Dもとくじん) 半透明 70L 10巻入 HMHT-70	950	1,300	2662	2662									
3-8792-08	ひも付きゴミ袋 (Dもとくじん) 半透明 90L 10巻入 HMHT-90	1,350	1,820	2662	2662									
3-8843-01	薄型日射計 φ20×7.5mm 12巻入 ML-02	120,000	132,000	722	722									
3-8932-01	白金デジタル温度計 (本体) 805A	29,800	32,800	513	513									
3-8932-11	白金デジタル温度計 (白金センサー) LP-200A	14,000	15,400	513	513									
3-8932-12	白金デジタル温度計 (白金センサー) LP-500A	20,000	21,000	513	513									
3-9059-01	ポケットタイプ小型顕微鏡計 プローブ内蔵 PERMASCOPE MP0R	127,000	142,000	800	800									
3-9059-02	ポケットタイプ小型顕微鏡計 プローブ内蔵・USB接続 DUALSCOPE MP0R	139,000	158,000	800	800									
3-9059-03	ポケットタイプ小型顕微鏡計 プローブ内蔵・USB接続 DUALSCOPE MP0R-FP	169,000	192,000	800	800									
3-9059-04	ポケットタイプ小型顕微鏡計 プローブ内蔵・Bluetooth接続 DUALSCOPE MP0R-FP-BT	220,000	251,000	800	800									
3-9080-01	SPカメラ TypeA 1S-A-SUS-FKM	5,400	5,860	2210	2210									
3-9080-02	SPカメラ TypeA 2S-A-SUS-FKM	5,900	6,460	2210	2210									
3-9080-03	SPカメラ TypeA 3S-A-SUS-FKM	7,400	8,230	2210	2210									
3-9080-04	SPカメラ TypeA 4S-A-SUS-FKM	16,000	17,630	2210	2210									
3-9081-01	SPカメラ TypeA 1P-A-SUS-FKM	2,200	2,400	2210	2210									
3-9081-02	SPカメラ TypeA 2P-A-SUS-FKM	2,600	2,790	2210	2210									
3-9081-03	SPカメラ TypeA 3P-A-SUS-FKM	3,200	3,490	2210	2210									
3-9081-04	SPカメラ TypeA 4P-A-SUS-FKM	6,200	6,760	2210	2210									
3-9195-01	クリンルーム用折りたたみワゴン 3段 No.5B	52,600	62,000	3026	3026									
3-9195-02	クリンルーム用折りたたみワゴン 2段 No.1B	59,600	65,600	3026	3026									
3-9266-02	光沢計測定器 3角度 HP-380	299,000	321,000	711	711									
3-9557-01	万歩計 ポケット万歩 (R) ブラック EX-150 (B)	1,500	1,700	2984	2984									
3-9557-02	万歩計 ポケット万歩 (R) ホワイト EX-150 (W)	1,500	1,700	2984	2984									
3-9557-03	万歩計 ポケット万歩 (R) ラベンダー EX-150 (L)	1,500	1,700	2984	2984									
3-9558-01	活動量計 MY CALORY (R) ネイビー MC-500 (N)	4,000	4,300	2984	2984									
3-9558-02	活動量計 MY CALORY (R) ホワイト MC-500 (W)	4,000	4,300	2984	2984									
3-9560-01	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) 卓上タイプ C-1P	81,900	95,200	1533	1533									
3-9560-02	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) 卓上タイプ C-2P	102,000	114,000	1533	1533									
3-9560-03	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-5S	114,000	130,000	1533	1533									
3-9560-04	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-10S	139,000	147,000	1533	1533									
3-9560-05	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-20S	186,000	204,000	1533	1533									
3-9560-06	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-30S	234,000	264,000	1533	1533									
3-9560-07	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-40S	299,000	315,000	1533	1533									
3-9560-11	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-1P用予備カートリッジ	12,000	15,600	1533	1533									
3-9560-12	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-2P用予備カートリッジ	19,000	22,400	1533	1533									
3-9560-13	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-5S用予備カートリッジ	67,000	70,500	1533	1533									
3-9560-14	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-10S用予備カートリッジ	92,000	96,800	1533	1533									
3-9560-15	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-20S用予備カートリッジ	143,000	160,000	1533	1533									
3-9560-16	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-30S用予備カートリッジ	189,000	218,000	1533	1533									
3-9560-17	カートリッジ浄水器 クラスピュア (R) C-40S用予備カートリッジ	242,000	266,000	1533	1533									
3-9564-02	プラスチック補修材 20kg入	5,700	7,640	2326	2326									
3-9565-01	コンクリート補修材 5kg入	5,400	6,760	2326	2326									
3-9565-02	コンクリート補修材 20kg入	17,400	21,800	2326	2326									
3-9686-01	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプブルー KDM30-500PaG-A-BL	37,500	43,500	759	759									
3-9686-02	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプブルー KDM30-10MPaG-A-BL	37,500	43,500	759	759									
3-9686-03	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプブルー KDM30-10MPaG-A-BL	37,500	43,500	759	759									
3-9687-01	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプイエロー KDM30-500PaG-A-YL	37,500	43,500	759	759									
3-9687-02	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプイエロー KDM30-10MPaG-A-YL	37,500	43,500	759	759									
3-9687-03	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプイエロー KDM30-10MPaG-A-YL	37,500	43,500	759	759									
3-9688-01	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプレッド KDM30-500PaG-A-RE	37,500	43,500	759	759									
3-9688-02	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプレッド KDM30-10MPaG-A-RE	37,500	43,500	759	759									
3-9688-03	高精度デジタル圧力計 AC7デジタルタイプレッド KDM30-10MPaG-A-RE	37,500	43,500	759	759									
3-9864-01	カートリッジ活性炭濃縮器 ダイセバット S (R) D-1	31,000	31,600	1531	1531									
3-9864-02	カートリッジ活性炭濃縮器 ダイセバット S (R) D-2	41,000	42,000	1531	1531									
3-9864-03	カートリッジ活性炭濃縮器 ダイセバット S (R) D-5	131,000	157,000	1531	1531									
3-9864-04	カートリッジ活性炭濃縮器 ダイセバット S (R) D-10	160,000	187,000	1531	1531									
3-9864-11	カートリッジ活性炭濃縮器ダイセバット S (R) D-1用交換内筒	9,500	10,400	1531	1531									
3-9864-12	カートリッジ活性炭濃縮器ダイセバット S (R) D-2用交換内筒	11,600	13,600	1531	1531									
3-9864-13	カートリッジ活性炭濃縮器ダイセバット S (R) D-5用交換内筒	34,000	35,800	1531	1531									
3-9864-14	カートリッジ活性炭濃縮器ダイセバット S (R) D-10用交換内筒	50,000	52,600	1531	1531									
4-1085-01	品質管理手袋 (ナイロンハーフ) S 10枚入	3,580	4,190	2785	2785									
4-1085-02	品質管理手袋 (ナイロンハーフ) M 10枚入	3,580	4,190	2785	2785									
4-1085-03	品質管理手袋 (ナイロンハーフ) L 10枚入	3,580	4,190	2785	2785									
4-1085-04	品質管理手袋 (ナイロンハーフ) LL 10枚入	3,710	4,330	2785	2785									
4-1086-01	品質管理手袋 (ナイロンダブル) S 10枚入	4,700	5,260	2785	2785									
4-1086-02	品質管理手袋 (ナイロンダブル) M 10枚入	4,700	5,260	2785	2785									
4-1086-03	品質管理手袋 (ナイロンダブル) L 10枚入	4,700	5,260	2785	2785									
4-1086-04	品質管理手袋 (ナイロンダブル) LL 10枚入	4,700	5,250	2785	2785									
4-1183-01	卓上フード TEF-450	153,000	164,000									107		
4-1183-02	卓上フード TEF-600	182,000	194,000									107		
4-1183-03	卓上フード TEF-900	234,000	250,000									107		
4-1183-04	卓上フード TEF-1200	373,000	396,000									107		
4-1184-11	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) スタンダードタイプ 1200×830×2250mm ABS-1200HP	1,840,000	1,920,000									51		
4-1184-12	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) スタンダードタイプ 1500×830×2250mm ABS-1500HP	2,080,000	2,180,000									51		
4-1184-13	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) スタンダードタイプ 1800×830×2250mm ABS-1800HP	2,180,000	2,280,000									51		
4-1184-14	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) スタンダードタイプ 2400×830×2250mm ABS-2400HP	3,150,000	3,280,000									51		
4-1184-15	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) ディープタイプ 1200×980×2250mm ABD-1200HP	2,050,000	2,180,000									51		
4-1184-16	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) ディープタイプ 1500×980×2250mm ABD-1500HP	2,280,000	2,380,000									51		
4-1184-17	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) ディープタイプ 1800×980×2250mm ABD-1800HP	2,380,000	2,480,000									51		
4-1184-18	ヒュームフード (HEPAフィルター内蔵タイプ) ディープタイプ 2400×980×2250mm ABD-2400HP	3,340,000	3,500,000									51		
4-1186-01	ヒュームフード (ステンレス・下ろし吸引タイプ) ASS-900DW	1,580,000	1,650,000									79		
4-1186-02	ヒュームフード (ステンレス・下ろし吸引タイプ) ASS-1200DW	1,780,000	1,880,000									79		
4-1186-03	ヒュームフード (ステンレス・下ろし吸引タイプ) ASS-1500DW	1,980,000	2,100,000									79		
4-1187-01	ヒュームフード (キャビネットタイプ) スタンダード ABSD-1200	1,520,000	1,620,000									34		
4-1187-02	ヒュームフード (キャビネットタイプ) スタンダード ABSD-1500	1,680,000	1,780,000									34		
4-1187-03	ヒュームフード (キャビネットタイプ) スタンダード ABSD-1800	1,840,000	1,940,000									34		
4-1187-04	ヒュームフード (キャビネットタイプ) スタンダード ABSD-2400	2,420,000	2,580,000									34		
4-1187-05	ヒュームフード (キャビネットタイプ) ディープタイプ ABSDD-1200	1,700,000	1,800,000									34		
4-1187-06	ヒュームフード (キャビネットタイプ) ディープタイプ ABSDD-1500	1,840,000	1,960,000									34		
4-1187-07	ヒュームフード (キャビネットタイプ) ディープタイプ ABSDD-1800	2,040,000	2,180,000									34		
4-1187-08	ヒュームフード (キャビネットタイプ) ディープタイプ ABSDD-2400	2,650,000	2,820,000									34		
4-1188-01	ステンレス製実験台フード (両面タイプ・バランサッシュ式) TWVS-1800	1,760,000	1,870,000									105		
4-1188-02	ステンレス製実験台フード (両面タイプ・バランサッシュ式) TWVS-2400	2,500,000	2,650,000									105		
4-1188-03	ステンレス製実験台フード (両面タイプ・バランサッシュ式) TWVS-3000	2,730,000	2,890,000									105		
4-1188-04	ステンレス製実験台フード (両面タイプ・バランサッシュ式) TWVS-3600	3,010,000	3,200,000									105		
4-1189-01	ステンレス製実験台フード (片面タイプ・バランサッシュ式) TVSS-1200	1,100,000	1,170,000									105		
4-1189-02	ステンレス製実験台フード (片面タイプ・バランサッシュ式) TVSS-1500	1,260,000	1,340,000									105		
4-1189-03	ステンレス製実験台フード (片面タイプ・バランサッシュ式) TVSS-1800	1,320,000	1,400,000									105		
4-1190-01	スチール製実験台フード (片面タイプ・バランサッシュ式) STVS-1200	826,000												

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機材2021 円	サンクア2021 円	ナビス2022 円	サニーアーズ 2016 円	サニーアーズ 2020 円	設備2022 円	アズビエア 2021 円	アズツール 2021 円	ナビス2021 円	感染症対策用 品バリエーション 円	ウェルビー ングバリエーション 円
62-3836-08	浮形押しボタンスイッチ 非 A8N11G	1,290	1,450	3251										
62-3836-09	浮形押しボタンスイッチ 非 A8N11R	1,290	1,450	3251										
62-3836-10	セレクトスイッチ ASN20N	1,540	1,740	3252										
62-3836-11	セレクトスイッチ ASN21N	1,140	1,280	3252										
62-3836-12	セレクトスイッチ ASN11N	1,540	1,740	3252										
62-3836-13	セレクトスイッチ ASN22N	1,540	1,740	3252										
62-4492-58	センサ E2E-X5Y1 2M	11,200	13,600	3278										
62-4494-50	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-DR11 2M	7,300	7,900	3277										
62-4494-52	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-DR11-C 2M	7,400	8,250	3277										
62-4494-67	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-RR11-C 2M	8,500	9,350	3277										
62-4494-68	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-RR12 2M	8,100	8,450	3277										
62-4494-70	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-RR12-C 2M	8,500	9,350	3277										
62-4494-81	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-TR11 2M	8,100	8,450	3277										
62-4494-83	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-TR11-C 2M	8,350	9,200	3277										
62-4494-84	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-TR12 2M	7,650	8,450	3277										
62-4494-86	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-TR12-C 2M	8,350	9,200	3277										
62-4502-55	温度検出器 E5CC-RW8AUM-000	18,700	22,000	3242										
62-4502-57	温度検出器 E5CC-RW1AUM-000	22,000	25,500	3242										
62-4515-83	ホフディリレー G7SA-2A2B DC24	1,700	1,880	3247										
62-4518-91	一般リレー LY2 AC200/220	1,070	1,180	3247										
62-4518-93	一般リレー LY2 DC12	1,070	1,180	3247										
62-4518-94	一般リレー LY2 DC24	1,070	1,180	3247										
62-4518-96	一般リレー LY2-D DC12	1,270	1,400	3247										
62-4518-97	一般リレー LY2-D DC24	1,270	1,400	3247										
62-4518-99	一般リレー LY2F DC24	1,130	1,250	3247										
62-4519-05	一般リレー LY2N DC24	1,590	1,750	3247										
62-4519-06	一般リレー LY2N-D2 DC24	1,790	1,970	3247										
62-4519-10	バイパワリレー (LY3形) 動作表示灯内蔵型 LY3N DC24	2,200	2,450	3247										
62-4519-11	バイパワリレー (LY4形) 基準型 LY4 AC100/110	1,820	2,050	3247										
62-4519-12	バイパワリレー (LY4形) 基準型 LY4 AC200/220	1,820	2,050	3247										
62-4519-13	バイパワリレー (LY4形) 基準型 LY4 DC24	1,820	2,050	3247										
62-4532-82	ミニパワリレー (MY2形) 基準型 MY2 AC24	980	1,090	3247										
62-4532-87	ミニパワリレー (MY2形) 基準型 MY2 DC12	980	1,090	3247										
62-4532-92	ミニパワリレー (MY2形) タイオード内蔵型 MY2-D DC12	1,200	1,330	3247										
62-4533-20	ミニパワリレー (MY2形) 動作表示灯内蔵型 MY2N AC24	1,200	1,350	3247										
62-4533-22	ミニパワリレー (MY2形) 動作表示灯内蔵型 MY2N DC12	1,410	1,560	3247										
62-4533-29	ミニパワリレー (MY2形) 動作表示灯内蔵型 MY2ZN DC24	1,710	1,890	3247										
62-4533-30	ミニパワリレー (MY2形) タイオード・動作表示灯内蔵型 MY2ZN-D2 DC24	1,940	2,130	3247										
62-4533-62	ミニパワリレー (MY4形) 動作表示灯内蔵型 MY4N AC24	1,300	1,450	3248										
62-4533-63	ミニパワリレー (MY4形) タイオード・動作表示灯内蔵型 MY4N-D2 DC12	1,740	1,950	3248										
62-4533-85	ミニパワリレー (MY4形) タイオード内蔵型 MY4Z-D DC24	1,670	1,850	3248										
62-4533-81	ミニパワリレー (MY4形) 動作表示灯内蔵型 MY4ZN-D2 DC24	2,050	2,280	3248										
62-4567-01	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150-B	850	1,100	3250										
62-4567-17	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150D55-B	1,680	2,200	3250										
62-4567-45	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150K55-B	1,680	2,200	3250										
62-4567-60	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150M22-B	1,340	1,750	3250										
62-4567-83	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150N155-B	1,680	2,200	3250										
62-4568-51	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150N2255-B	2,000	2,600	3250										
62-4568-96	一般用基本スイッチ (Z形) Z-150N255-B	2,000	2,600	3250										
62-4569-60	一般用基本スイッチ (Z形) Z-15HW24-B	1,950	2,050	3250										
62-4569-72	一般用基本スイッチ (Z形) Z-15HW78-B	1,450	1,890	3250										
62-4577-70	ソリッドステート・リレー G3NA G3NA-240B-UTU DC5-24	7,760	9,130	3247										
62-4577-73	ソリッドステート・リレー G3NA G3NA-220B-UTU DC5-24	3,790	4,280	3247										
62-4577-75	ソリッドステート・リレー G3NA G3NA-210B-UTU DC5-24	2,830	3,250	3247										
62-4578-46	光電センサ (AC/DC電源フリータイプ) E3JK-DR12 2M	7,200	7,950	3277										
62-4579-10	ソリッドステート・タイマ H3CR-A H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	4,200	5,050	3245										
62-4579-11	ソリッドステート・タイマ H3CR-A8 AC100-240/DC100-125	4,200	5,050	3245										
62-4579-15	ソリッドステート・タイマ H3CR-A H3CR-A AC24-48/DC12-48	4,200	5,050	3245										
62-4579-16	ソリッドステート・タイマ H3CR-A AC100-240/DC100-125	4,200	5,050	3245										
62-4582-57	一般用基本スイッチ (Z形) Z-15GD	1,040	1,360	3250										
62-4582-63	一般用基本スイッチ (Z形) Z-15GD-B	1,040	1,360	3250										
62-4582-64	一般用基本スイッチ (Z形) Z-15GQ22-B	1,680	2,200	3250										
62-4582-71	一般用基本スイッチ (Z形) Z-15GW22-B	1,330	1,730	3250										
62-4591-86	小型リミットスイッチ HL-5000① HL-5300	3,450	4,000	3250										
62-4591-88	小型リミットスイッチ HL-5000② HL-5100	3,250	3,750	3250										
62-4599-04	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-CX2ASM-000	24,000	28,000	3242										
62-4599-06	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-CX0ASM-000	18,900	22,000	3242										
62-4599-70	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-QX2ASM-001	23,000	26,500	3242										
62-4599-72	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-QX2ASM-000	21,000	24,500	3242										
62-4599-74	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-QX0ASM-000	15,800	18,200	3242										
62-4599-94	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-RX2ASM-000	24,000	28,000	3242										
62-4600-05	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-RX2ASM-001	23,000	26,500	3242										
62-4600-06	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-RX2D5M-000	21,000	24,500	3242										
62-4600-07	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-RX2ASM-000	21,000	24,500	3242										
62-4600-09	温度検出器 (デジタル調音計) E5CC/E5ECシリーズ E5CC-RX0ASM-000	15,800	18,200	3242										
62-4609-15	小型リミットスイッチ HL-5000	3,500	4,050	3250										
62-4609-16	小型リミットスイッチ HL-5000① HL-5030	4,150	4,800	3250										
62-4611-23	スマートセンサレーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2シリーズ ZX2-LD100L 0.5M	67,000	73,800	3279										
62-4611-24	スマートセンサレーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2シリーズ ZX2-LD100 0.5M	67,000	73,800	3279										
62-4611-25	スマートセンサレーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2シリーズ ZX2-LD90L 0.5M	67,000	73,800	3279										
62-4611-26	スマートセンサレーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2シリーズ ZX2-LD90 0.5M	67,000	73,800	3279										
62-4611-29	スマートセンサレーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2シリーズ ZX2-LD441 2M	37,000	41,300	3279										
62-4611-30	スマートセンサレーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2シリーズ ZX2-LD411 2M	37,000	41,300	3279										
62-4657-96	AC駆動ファン R87F R87F-A1A85LP	2,750	3,200	3294										
62-4657-98	AC駆動ファン R87F R87F-A1A85HP	2,750	3,200	3294										
62-4658-01	AC駆動ファン R87F R87F-A1A85HP	2,750	3,200	3294										
62-4658-31	AC駆動ファン R87F R87F-AG415HP	2,800	3,380	3294										
62-4658-33	AC駆動ファン R87F R87F-A3A15HP	2,900	3,380	3294										
62-4669-17	円柱型近接センサ (直径2階式コード引き出しタイプ) E3E EZE-XTD1-N 5M	6,000	9,700	3278										
62-4669-18	円柱型近接センサ (直径2階式コード引き出しタイプ) E3E EZE-XTD1-N 2M	7,350	8,880	3278										
62-4679-89	小型アンプ内蔵型 光電センサ (放射反射形) E3Z E3Z-D62 5M	10,100	11,200	3277										
62-4679-91	小型アンプ内蔵型 光電センサ (放射反射形) E3Z E3Z-D61 5M	10,100	11,200	3277										
62-4679-93	小型アンプ内蔵型 光電センサ (回線反射形) (M.S.R機能付) E3Z E3Z-R61 5M	9,650	10,700	3277										
62-4679-95	小型アンプ内蔵型 光電センサ (透過形) E3Z E3Z-T61 5M	10,600	11,700	3277										
62-4680-02	小型アンプ内蔵型 光電センサ (放射反射形) E3Z E3Z-D62 0.5M	9,650	10,700	3277										
62-4680-04	小型アンプ内蔵型 光電センサ (放射反射形) E3Z E3Z-D61 0.5M	9,650	10,700	3277										
62-4680-06	小型アンプ内蔵型 光電センサ (回線反射形) (M.S.R機能付) E3Z E3Z-R61 0.5M	9,200	10,200	3277										
62-4680-08	小型アンプ内蔵型 光電センサ (透過形) E3Z E3Z-T61 0.5M	10,200	11,300	3277										
62-4714-35	ソリッドステート・リレー G3NA G3NA-205B-UTU DC5-24	2,500	2,760	3247										
62-4722-09	カウンタ Y9ZF-3S (ADAPTER FOR H7E-N)	110	380	3246										
62-4741-02	G7SA セーフティ・リレー G7SA-3A1B DC24	3,700	1,880	3247										
62-4741-03	G7SA セーフティ・リレー G7SA-3A3B DC24	1,950	2,140	3247										
62-4741-04	G7SA セーフティ・リレー G7SA-4A2B DC24	1,950	2,140	3247										
62-4741-05	G7SA セーフティ・リレー G7SA-5A1B DC24	1,950	2,140	3247										
62-4765-29	フロントなしスイッチ (ベースタイプ) 61F-□□ 61F-G4 AC100/200	28,000												

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機材2021	サンクアーツ 2021	ナビス2022 頁	サンリーアーツ 2016 頁	サンリーアーツ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルビーバ ングパンフ 頁
62-4797-89	ミニバワーリレー (MY2型) CR回路・動作表示灯内蔵形 MY2N-CR AC100/110	1,900	2,100	3247	3247									
62-4798-28	ミニバワーリレー (MY2型) ダイオード・動作表示灯内蔵形 MY2N-D2 DC12	1,620	1,780	3247	3247									
62-4798-56	ミニバワーリレー (MY2型) ダイオード・動作表示灯内蔵形 MY2N AC200/220	1,550	1,750	3247	3247									
62-4798-57	ミニバワーリレー (MY2型) 動作表示灯内蔵形 MY2N AC100/110	1,550	1,750	3247	3247									
62-4798-72	ミニバワーリレー (MY2型) 動作表示灯内蔵形 MY2N DC100/110	1,410	1,560	3247	3247									
62-4798-96	ミニバワーリレー (MY2型) ダイオード内蔵形 MY2-D DC24	1,200	1,330	3247	3247									
62-4811-77	バイバワーリレー (LY4型) ダイオード・動作表示灯内蔵形 LY4N-D2 DC24	2,500	2,750	3247	3247									
62-4811-86	バイバワーリレー (LY4型) 動作表示灯内蔵形 LY4N AC200/220	2,100	2,350	3247	3247									
62-4811-91	バイバワーリレー (LY4型) 動作表示灯内蔵形 LY4N DC24	2,300	2,550	3247	3247									
62-4811-94	バイバワーリレー (LY4型) 動作表示灯内蔵形 LY4N AC100/110	2,100	2,350	3247	3247									
62-4812-36	バイバワーリレー (LY3型) 動作表示灯内蔵形 LY3N AC200/220	2,000	2,200	3247	3247									
62-4812-37	バイバワーリレー (LY3型) 動作表示灯内蔵形 LY3N AC100/110	2,000	2,200	3247	3247									
62-4813-70	バイバワーリレー LY2 LY2N DC12	1,590	1,750	3247	3247									
62-4813-72	バイバワーリレー LY2 LY2N AC200/220	1,400	1,550	3247	3247									
62-4813-73	バイバワーリレー LY2 LY2N AC100/110	1,400	1,550	3247	3247									
62-4813-80	バイバワーリレー LY2 LY2F AC200/220	1,130	1,250	3247	3247									
62-4813-81	バイバワーリレー LY2 LY2F AC100/110	1,130	1,250	3247	3247									
62-4813-88	バイバワーリレー LY2 LY2 AC100/110	1,070	1,180	3247	3247									
62-4816-61	ソリッドステート・タイマ H3CA H3CA-8 AC200/220/240	8,600	10,400	3245	3245									
62-4816-62	ソリッドステート・タイマ H3CA H3CA-8 AC100/110/120	8,600	10,400	3245	3245									
62-4816-63	ソリッドステート・タイマ H3CA H3CA-A	11,100	13,400	3245	3245									
62-6239-53	照光押ボタンスイッチ アンバー ALFN22211DNA	3,200	3,610	3251	3251									
62-6239-54	照光押ボタンスイッチ 緑 ALFN22211DNG	3,200	3,610	3251	3251									
62-6239-55	照光押ボタンスイッチ 赤 ALFN22211DNR	3,200	3,610	3251	3251									
62-6239-56	照光押ボタンスイッチ ヒューホワイト ALFN22211DNPW	3,200	3,610	3251	3251									
62-6239-57	照光押ボタンスイッチ 黄 ALFN22211DNY	3,200	3,610	3251	3251									
62-6239-92	シグナルタワー 横層信号灯 LRA-302W/BW-RYG	10,500	12,000	3254	3254									
62-6240-04	シグナルタワー 横層信号灯 LRS-302W/BW-RYG	11,300	12,800	3254	3254									
62-6240-13	シグナルタワー 横層信号灯 LRG-302W/BW-RYG	12,000	13,600	3254	3254									
62-6240-24	シグナルタワー 横層信号灯 LRT-302W/BW-RYG	20,500	22,300	3254	3254									
6-3048-01	クリーンファースト 1000 クリーンパック L 100枚入	4,400	4,900	2733	2733									
6-3048-02	クリーンファースト 1000 クリーンパック M 100枚入	4,400	4,900	2733	2733									
6-3048-03	クリーンファースト 1000 クリーンパック S 100枚入	4,400	4,900	2733	2733									
6-3048-11	クリーンファースト 1000 クリーンパック L 1000枚入	40,500	44,000	2733	2733									
6-3048-12	クリーンファースト 1000 クリーンパック M 1000枚入	40,500	44,000	2733	2733									
6-3048-13	クリーンファースト 1000 クリーンパック S 1000枚入	40,500	44,000	2733	2733									
6-3048-31	クリーンファースト 1000 クリーンパック・γ線滅菌済 L 100枚入	5,100	5,500	2733	2733									
6-3048-32	クリーンファースト 1000 クリーンパック・γ線滅菌済 M 100枚入	5,100	5,500	2733	2733									
6-3048-33	クリーンファースト 1000 クリーンパック・γ線滅菌済 S 100枚入	5,100	5,500	2733	2733									
63-1201-67	オートフォーカスマイクスコープ(血流観察用) SR-MSBTV1-Y-F	178,000	128,000											
63-4011-21	オパールビクター10H-120RHS-W	10,800	12,600	2513	2513									
63-4015-84	LEDフラワーライト KDM-851LW	6,590	7,250											
63-4017-85	LEDスタンダライト 500lm HW-5000ST	13,180	15,100											
63-4018-13	LEDハンデライト 1300lmズーム機能付キ LWK-1300Z	3,960	4,540											
63-4018-19	高圧洗浄機 FIN-801EHG-D	28,750	31,400											
63-4018-20	高圧洗浄機 FIN-801WHG-D	28,750	31,400											
63-5534-68	操作機 Eurostar400 control	562,000	638,000	167	167									
6-377-01	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE382C	1,940	1,970	2318	2318									
6-377-02	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE392C	3,060	3,110	2318	2318									
6-377-08	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE387W	2,240	2,280	2318	2318									
6-377-09	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE389C	2,500	2,540	2318	2318									
6-377-10	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE397C	3,410	3,470	2318	2318									
6-377-11	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE399C	3,820	3,880	2318	2318									
6-377-12	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE3826	2,440	2,480	2318	2318									
6-377-13	液状シリコーン (接着剤) 100g TSE322	5,700	5,790	2318	2318									
63-7865-28	防水溶存酸素計 DO-1000PE	37,000	40,700	642	642									
63-9284-18	えいようかん 5本×20箱	11,000	12,000											
63-9284-19	チョコえいようかん 5本×20箱	13,000	14,000											
6-4047-21	デジタル角度計 LX-2500	29,700	32,700	704	704									
6-4047-22	デジタル角度計 LX-3000	33,000	36,300	704	704									
64-1227-57	胴白 ハトムギ 泡ボディソープ 経背 450mL	500	530											
64-1227-58	胴白 ハトムギ 泡ボディソープ 本体 550mL	700	730											
64-8887-94	遮光布 (クリーンタイプ) 1600mm×1m	1,500	1,670	-	-									
64-8887-95	遮光布 (クリーンタイプ) 1600mm×2m	2,900	3,240	-	-									
64-8887-96	遮光布 (クリーンタイプ) 1600mm×3m	4,200	4,640	-	-									
64-8900-91	18Wワイド フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付 LED-AC1018	6,980	7,820	-	-									
64-8900-92	12W×1灯 フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付 LED-AC1015	6,980	7,890	-	-									
64-8900-93	12W×2灯 フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付 LED-AC2030	8,800	9,870	-	-									
64-8900-94	12W×3灯 フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付 LED-AC3045	10,800	11,900	-	-									
64-8900-95	5W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト LED-270	4,980	5,580	-	-									
64-8900-96	5W×3灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト LED-320	6,480	7,270	-	-									
64-8901-01	5W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト S-110L	4,980	5,540	-	-									
64-8901-02	5W×2灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト S-220L	6,480	7,270	-	-									
64-8901-03	5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト S-330L	7,980	8,900	-	-									
64-8901-13	LED壁ホルタル AL-200	1,680	1,890	-	-									
64-8901-14	LED壁ホルタルセンサー AL-300	2,280	2,560	-	-									
64-8901-28	液状防止ライトライトワイヤレス 2灯入 DW-900	7,980	8,950	-	-									
65-0524-80	工場用装着ミストスピードキット	5,000	5,600	-	-									
65-0524-81	現場用装着ミストスピードキット	5,200	5,800	-	-									
65-0524-82	デント 2.5mm用装着ミストスピードキット	5,200	5,800	-	-									
65-0837-23	エリソで洗剤 濃縮力14倍 70g 1008697	467	500	-	-									
65-0837-24	エリソで洗剤 濃縮力14倍 1008698	943	1,000	-	-									
65-1211-20	防水タイマー TM-16WP	2,900	3,200	-	-									
6-5612-21	防護ストップウェッチ (IPX4準拠) SW-709N	2,100	2,400	2415	2415									
6-5663-01	数取器 1連・ハンディタイプ H-102	1,500	1,700	2489	2489	944	69							
6-5699-21	インパクトツール フォトリソグラフィ用 SP3179T	4,400	4,840	908	908									
6-5700-11	クレンジング剤 フォトリソグラフィ用 CD-P15S	37,000	41,500	906	906									
6-5701-11	ワイッパマタロ 出力機能付き MDQ-30MX	41,700	45,500	906	906									
6-5701-11-20	ワイッパマタロ 出力機能付き 校正証明書付 MDQ-30MX	38,000	41,800	908	908									
6-5702-11	ワイッパマタロ エアロセッター DP-1VA	1,900	2,130	2939	2939									
6-6028-13	トラククションガード	3,600	4,040	2939	2939									
6-6028-14	トラククションガード	3,600	4,040	2939	2939									
6-6131-12	デジタル角度計 LX-204	22,000	24,200	704	704									
6-7741-01	リニア真空ポンプ 7L/min VP0125	25,000	27,600	414	414									
6-7741-02	リニア真空ポンプ 60L/min VP0940	63,900	69,800	414	414									
6-7944-12	溶存酸素計 電解溶液 OXEL-03	3,200	3,500	642	642									
6-7948-22	防水温度計 30×15.5×400mm CT-311WP	5,000	5,500	544	544	491								
6-7948-31	防水温度計 CT-321WP	2,980	3,300	544	544	491								
6-8197-11	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) S 10枚入 P-930 S	5,800	6,410	2785	2785									
6-8197-12	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) M 10枚入 P-930 M	5,800	6,410	2785	2785									
6-8197-13	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) L 10枚入 P-930 L	5,800	6,410	2785	2785									
6-8197-14	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) LL 10枚入 P-930 LL	5,880	6,490	2785	2785									
6-8197-21	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) S 10枚入 D-930 S	4,880	5,720	2785	2785									
6-8197-22	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) M 10枚入 D-930 M	4,880	5,720	2785	2785									
6-8197-23	品質管理用手袋 (自動縫製グローブ ポップハンド) L 10枚入 D-930 L	4,880	5,720	278										

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用検査機	サンクアスト2021	ナビス2022	ザニーアーズ2016	ザニーアーズ2020	設備2022	アズビエア2021	アズツール2021	ナビ新2021	感染症対策用品	ウェルビーイングバシ
7-418-01	サニメント手袋 ポリバック スタンダード L 10パック 1000枚	7,550	8,200	2750	2750									
7-418-02	サニメント手袋 ポリバック スタンダード M 10パック 1000枚	7,550	8,200	2750	2750									
7-419-01	サニメント手袋 ポリバック エンボス付 L 10パック 1000枚 エンボスL	9,150	9,930	2750	2750									
7-419-02	サニメント手袋 ポリバック エンボス付 M 10パック 1000枚 エンボスM	9,150	9,930	2750	2750									
7-4514-01	アルディアラック (ハーフトレー用) 378×500×1980mm T300-1	118,000	124,000			122								
7-4514-02	アルディアラック (ハーフトレー用) 721×500×1980mm T300-2	201,000	213,000			122								
7-4514-03	アルディアラック (ハーフトレー用) 1064×500×1980mm T300-3	284,000	301,000			122								
7-4514-04	アルディアラック (ハーフトレー用) 1407×500×1980mm T300-4	368,000	391,000			122								
7-4514-05	アルディアラック (スタンダードトレー用) 678×500×1980mm T600-1	121,000	127,000			122								
7-4514-06	アルディアラック (スタンダードトレー用) 1321×500×1980mm T600-2	207,000	219,000			122								
7-4514-07	アルディアラック (スタンダードトレー用) 1964×500×1980mm T600-3	294,000	311,000			122								
7-4514-08	アルディアラック (スタンダードトレー用) 2606×500×1980mm T600-4	380,000	403,000			122								
7-4516-01	アルディアラック (棚板1枚+ハーフトレー用) 378×500×1980mm U300-1	122,000	127,000			122								
7-4516-02	アルディアラック (棚板1枚+ハーフトレー用) 721×500×1980mm U300-2	209,000	218,000			122								
7-4516-03	アルディアラック (棚板1枚+ハーフトレー用) 1064×500×1980mm U300-3	296,000	309,000			122								
7-4516-04	アルディアラック (棚板1枚+ハーフトレー用) 1407×500×1980mm U300-4	383,000	400,000			122								
7-4516-05	アルディアラック (棚板1枚+スタンダードトレー用) 678×500×1980mm U600-1	126,000	131,000			122								
7-4516-06	アルディアラック (棚板1枚+スタンダードトレー用) 1321×500×1980mm U600-2	216,000	225,000			122								
7-4516-07	アルディアラック (棚板1枚+スタンダードトレー用) 1964×500×1980mm U600-3	307,000	320,000			122								
7-4516-08	アルディアラック (棚板1枚+スタンダードトレー用) 2606×500×1980mm U600-4	398,000	415,000			122								
7-4568-01	アルディア用ステンレス棚板 (簡易ロックタイプ) 400×600×8mm NST4	7,500	9,400			106								
7-4568-02	アルディア用ステンレス棚板 (簡易ロックタイプ) 600×400×8mm NST6	7,500	9,500			106								
7-4568-03	アルディア用ステンレス棚板 (簡易ロックタイプ) 300×400×8mm NST3	5,500	6,100			106								
7-5078-01	ユニット薬品棚 軟要棚 HP-UH1FINN	50,700	56,800			318								
7-5078-02	ユニット薬品棚 錠剤棚 HP-UH5F1	141,000	158,000			318								
7-5078-04	ユニット薬品棚 アンパルケース棚 HP-UH10FINN	150,000	168,000			318								
7-5078-05	ユニット薬品棚 調剤専用台 HP-UDTF1N3	143,000	160,000			318								
7-5078-06	ユニット薬品棚 調剤専用台 HP-UDBF1N3	194,000	217,000			318								
7-5078-07	ユニット薬品棚 調剤専用台 HP-UD9F1N3	135,000	151,000			318								
7-5320-22	クリーンシート (暖水タイプ) 50枚入り 506	2,100	2,730	2874	2874									
7-5331-01	ステンレス丸型洗浄カゴ (テーパー付き) φ400 (φ370) × 300mm 特大	17,000	23,100	2582	2582									
7-5331-02	ステンレス丸型洗浄カゴ (テーパー付き) φ300 (φ270) × 300mm 大	14,300	19,600	2582	2582									
7-5331-03	ステンレス丸型洗浄カゴ (テーパー付き) φ250 (φ220) × 250mm 特中	7,000	9,500	2582	2582									
7-5331-04	ステンレス丸型洗浄カゴ (テーパー付き) φ200 (φ170) × 200mm 中	4,800	6,600	2582	2582									
7-5331-05	ステンレス丸型洗浄カゴ (テーパー付き) φ150 (φ125) × 150mm 小	3,800	5,250	2582	2582									
7-5332-01	ステンレス角型洗浄カゴ (テーパー付き) 400φ (320φ) × 300mm 特大	18,500	25,100	2582	2582									
7-5332-02	ステンレス角型洗浄カゴ (テーパー付き) 300φ (240φ) × 300mm 大	15,600	21,200	2582	2582									
7-5332-03	ステンレス角型洗浄カゴ (テーパー付き) 250φ (200φ) × 250mm 特中	7,000	9,500	2582	2582									
7-5332-04	ステンレス角型洗浄カゴ (テーパー付き) 200φ (160φ) × 200mm 中	4,800	6,600	2582	2582									
7-5332-05	ステンレス角型洗浄カゴ (テーパー付き) 150φ (120φ) × 150mm 小	3,800	5,250	2582	2582									
7-5379-01	集塵子集塵カバ (プラスチック製防臭) 前輪用	3,800	4,400										174	
7-5379-02	集塵子集塵カバ (プラスチック製防臭) 後輪用	6,900	7,900										174	
7-556-01	フタ付ミドルエアブロン ホワイト S 852700	2,100	2,300			2035								
7-556-02	フタ付ミドルエアブロン ホワイト M 852701	2,100	2,300			2035								
7-556-03	フタ付ミドルエアブロン ホワイト L 852702	2,100	2,300			2035								
7-556-04	フタ付ミドルエアブロン ホワイト LL 852703	2,100	2,300			2035								
7-556-05	フタ付ミドルエアブロン ホワイト 3L 852704	2,100	2,300			2035								
7-557-01	フタ付ミドルエアブロン ピンク S 852710	2,100	2,300			2035								
7-557-02	フタ付ミドルエアブロン ピンク M 852711	2,100	2,300			2035								
7-557-03	フタ付ミドルエアブロン ピンク L 852712	2,100	2,300			2035								
7-557-04	フタ付ミドルエアブロン ピンク LL 852713	2,100	2,300			2035								
7-557-05	フタ付ミドルエアブロン ピンク 3L 852714	2,100	2,300			2035								
7-558-01	フタ付ミドルエアブロン サックス S 852720	2,100	2,300			2035								
7-558-02	フタ付ミドルエアブロン サックス M 852721	2,100	2,300			2035								
7-558-03	フタ付ミドルエアブロン サックス L 852722	2,100	2,300			2035								
7-558-04	フタ付ミドルエアブロン サックス LL 852723	2,100	2,300			2035								
7-558-05	フタ付ミドルエアブロン サックス 3L 852724	2,100	2,300			2035								
7-559-01	フタ付ミドルエアブロン ネイビー S 852730	2,100	2,300			2035								
7-559-02	フタ付ミドルエアブロン ネイビー M 852731	2,100	2,300			2035								
7-559-03	フタ付ミドルエアブロン ネイビー L 852732	2,100	2,300			2035								
7-559-04	フタ付ミドルエアブロン ネイビー LL 852733	2,100	2,300			2035								
7-559-05	フタ付ミドルエアブロン ネイビー 3L 852734	2,100	2,300			2035								
7-5990-01	パルスオキシメータ ピンク POV-P	7,800	7,600			837							299	
7-5990-02	パルスオキシメータ ブルー POV-B	7,800	7,600			837							299	
7-5993-01	オサメット (収納式ヘルメット) ホワイト KGO-1	4,000	4,250										477	
7-5993-02	オサメット (収納式ヘルメット) オレンジ KGO-1	4,000	4,250										477	
7-5993-03	オサメット (収納式ヘルメット) ブルー KGO-1	4,000	4,250										477	
7-6262-01	バックシーラーテープHタイプ P802A01	200	240										238	
7-6291-01	万歩計 ポケット万歩 (R) ネイビー EX-350 (N)	3,000	3,200			921								
7-6291-02	万歩計 ポケット万歩 (R) ホワイト EX-350 (W)	3,000	3,200			921								
7-663-31	ベコネット (R) 250×250 4折折りタイプ 100枚入 M-3H	800	850	3102	3102									
7-6716-01	採尿検査セット 50セット入 0905-AS	3,200	3,500			927								
7-6716-11	採尿検査セット 50セット/袋×10袋入 0905	30,000	33,000			927								
7-7031-11	プレミアム三層式マスク 超やわらか耳ゴム 50枚入 #7133	710	750			545								
7-7518-01	バイタルナビ パルスオキシメータ (プロブ対応タイプ) POP	19,000	21,000			833							299	
7-7518-11	バイタルナビ パルスオキシメータ (プロブ対応タイプ) POP小児用クリッププロブ	5,500	6,100			833							299	
7-7518-12	バイタルナビ パルスオキシメータ (プロブ対応タイプ) POP小児用モニタプロブ	7,000	7,700			833							299	
7-7518-13	バイタルナビ パルスオキシメータ (プロブ対応タイプ) POP成人用モニタプロブ	9,500	10,500			833							299	
7-7518-14	バイタルナビ パルスオキシメータ (プロブ対応タイプ) POP新生児用プロブ	7,500	8,300			-							299	
7-7553-11	縦横対応ゴーグルP S O T R Y O 0 0 7 J P	1,980	2,110			833								
7-7705-01	アンフル保護ゴーチ W ブラック	9,000	10,400			1004								
7-7705-02	アンフル保護ゴーチ W スカイブルー	9,000	10,400			1004								
7-7719-01	専業カート (メデイロックスシステム) KY-20	192,000	195,000			374							359	
7-7719-02	専業カート (メデイロックスシステム) KY-30	231,000	235,000			374							359	
7-7719-03	専業カート (メデイロックスシステム) KY-40	290,000	296,000			374							359	
7-7748-01	バーナルロッカー PL-9	158,000	163,000			111								
7-7749-01	脚差機 (小)	53,000	54,000			111								
7-7749-02	脚差機 (大)	60,000	61,000			111								
7-7749-11	脚差機用脚差機 W700	8,700	8,900			111								
7-7750-01	セントラナビユニット ガラス間隔 8 OG-7	87,000	90,000			109								
7-7750-02	セントラナビユニット ガラス間隔 9 OG-9	90,000	93,000			109								
7-782-01	アスボ 感染症防止用カットシート 500×600mm 50枚入 ACS-506	2,400	2,600			1600								
7-7937-01	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン S	2,200	2,520			2036								
7-7937-02	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン M	2,200	2,520			2036								
7-7937-03	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン L	2,200	2,520			2036								
7-7937-04	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン LL	2,200	2,520			2036								
7-7937-05	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン 3L	2,200	2,520			2036								
7-7937-06	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン 4L	2,200	2,520			2036								
7-7937-07	エプロン (5ポケット+前スリット入) ミントグリーン 5L	2,200	2,520			2036								
7-7938-01	エプロン (5ポケット+前スリット入) ラベンダー S	2,200	2,520			2036								
7-7938-02	エプロン (5ポケット+前スリット入) ラベンダー M	2,200	2,520			2036								
7-7938-03	エプロン (5ポケット+前スリット入) ラベンダー L	2,200	2,520			2036								
7-7938-04	エプロン (5ポケット+前スリット入) ラベンダー LL	2,200	2,520			2036								
7-7938-05	エプロン (5ポケット+前スリット入) ラベンダー 3L	2,200	2,52											

2022年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発 機具2021 頁	サンクアスト 2021 頁	ナビス2022 頁	ザニーアーズ 2016 頁	ザニーアーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2021 頁	感染症対策用 品バリエーション 頁	ウェルビーイング ページ
7-8174-01	ベアハンドルズ(サンクアスト) 2個入 AC002V-CB5B0	1,850	2,270											
7-8320-01	フットカステップ FS	19,000	19,800											
7-8396-01	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し2段) 窓無し片開き扉 TZ-WD-L2	335,000	339,000			103								
7-8396-02	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し2段) 窓付き片開き扉 TZ-GD-L2	407,000	411,000			103								
7-8396-03	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し2段) オープン TZ-OP-L2	261,000	265,000			103								
7-8396-04	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し2段) シャッター TZ-ST-L2	438,000	442,000			103								
7-8397-01	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し1段) 窓無し片開き扉 TZ-WD-L	292,000	297,000			103								
7-8397-02	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し1段) 窓付き片開き扉 TZ-GD-L	364,000	369,000			103								
7-8397-03	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し1段) オープン TZ-OP-L	218,000	223,000			103								
7-8397-04	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し1段) シャッター TZ-ST-L	394,000	399,000			103								
7-8398-01	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し無し) 窓無し片開き扉 TZ-WD	248,000	255,000			103								
7-8398-02	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し無し) 窓付き片開き扉 TZ-GD	320,000	326,000			103								
7-8398-03	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し無し) オープン TZ-OP	175,000	181,000			103								
7-8398-04	アルテア物品収納キャビネット (本体・引出し無し) シャッター TZ-ST	351,000	357,000			103								
7-8739-01	Clesh山切りカットハブラシ ふつう	80	90										59	
7-8739-02	Clesh山切りカットハブラシ かるめ	80	90										59	
7-8783-01	トロモドラー(腕着トロミチェッカー)	63,800	58,000										40	
7-8796-01	オートフィードシリンダーマイクロカット AFS60M	21,190	24,100										472	
7-8798-01	スチームオープントースター SOT-D11-W	7,010	7,800										8	
7-8825-01	ふわふわドライタオル(フキナー)	580	500										77	
7-8826-01	使い捨てバスタオル フキナー 10P	1,100	1,240										77	
7-8826-02	使い捨てバスタオル フキナー 1P	1,300	1,440										77	
7-9656-01	コンパクト洗濯台車 本体セット	85,000	85,200			1943								
7-9656-01	患者用いす ピコラ 円盤脚 ブラウン KK-1M	58,000	65,000			757								
7-9656-02	患者用いす ピコラ 円盤脚 ローズ KK-1R	58,000	65,000			757								
7-9656-03	患者用いす ピコラ 円盤脚 ネイビー KK-1N	58,000	65,000			757								
7-9656-04	患者用いす ピコラ 円盤脚 グリーン KK-1G	58,000	65,000			757								
7-9656-05	患者用いす ピコラ 円盤脚 ブラック KK-1B	58,000	65,000			757								
7-9666-01	患者用いす ピコラ スペーサー脚 ブラウン KK-2M	48,000	54,000			757								
7-9666-02	患者用いす ピコラ スペーサー脚 ローズ KK-2R	48,000	54,000			757								
7-9666-03	患者用いす ピコラ スペーサー脚 ネイビー KK-2N	48,000	54,000			757								
7-9666-04	患者用いす ピコラ スペーサー脚 グリーン KK-2G	48,000	54,000			757								
7-9666-05	患者用いす ピコラ スペーサー脚 ブラック KK-2B	48,000	54,000			757								
7-9782-11	アルテア緊急カート用仕切板 小用 横1枚 479×53mm	700	800			1012								
7-9782-12	アルテア緊急カート用仕切板 大用 横1枚 479×143mm	1,100	1,200			1012								
8-1054-01	サニメントロング手袋 L100枚入 エンボス	2,800	2,970	2750	2750	580	307						18	
8-1054-02	サニメントロング手袋 M100枚入 エンボス	2,800	2,970	2750	2750	580	307						18	
8-1054-11	サニメントロング手袋 エンボス無し L100枚入 エンボス無し	2,350	2,500	2750	2750	580	307						18	
8-1054-12	サニメントロング手袋 エンボス無し M100枚入 エンボス無し	2,350	2,500	2750	2750	580	307						18	
8-1073-01	フェイスガードカバー 50入	8,100	8,500	2836	2836									
8-1075-01	フェイスシールドカバー 50入	8,250	8,650	2841	2841		338							
8-1076-01	フェイスガードカバー 50入	9,900	10,300	2843	2843		336							
8-1222-01	身量計付体重計(検定済) MS4900+HM201D	95,000	109,000	2972	2972	894							306	
8-1222-02	身量計付体重計(検定済) MS4900+HM200D	125,000	143,000	2972	2972	894							306	
8-1245-01	フェニックスリッパ 75mm 24198	2,250	2,650			343							364	
8-1304-01	ドラフトテーブルブルー 3700-1	2,800	3,000			1950								
8-1304-02	ドラフトテーブルピンク 3700-4	2,800	3,000			1950								
8-1305-01	ダブルテーブルピンク 3744	1,100	1,200			1950							76	
8-1305-02	ダブルテーブルブルー 3745	1,100	1,200			1950							76	
8-162-11	デジタルタッチマイクローメータ用スタンド MS-SB	5,750	6,330	907	907									
8-162-21	デジタルタッチマイクローメータ MDC-25MX	18,200	20,000	907	907									
8-162-21-20	デジタルタッチマイクローメータ 校正証明書付 MDC-25MX	22,200	24,000	907	907									
8-162-22	デジタルタッチマイクローメータ MDC-50MX	20,900	23,000	907	907									
8-162-22-20	デジタルタッチマイクローメータ 校正証明書付 MDC-50MX	24,900	27,000	907	907									
8-1642-01	プロシユア検査用採尿コップ[CUP-205] 100個入 100	600	640			929								
8-1642-02	プロシユア検査用採尿コップ[CUP-205] 100本×25個 2500	14,200	15,000			929								
8-1642-03	プロシユア検査用採尿コップ[CUP-205] 専用フタ 100個入	800	870			929								
8-1653-01	アンプル保護ポーチ ブラウン	5,500	6,300			1004							367	
8-1653-02	アンプル保護ポーチ ブラック	5,500	6,300			1004								
8-1653-03	アンプル保護ポーチ スカイブルー	5,500	6,300			1004								
8-171-11	デジタルタッチキャリバ CD-15APX CD-15APX	15,400	16,900	905	905								80	
8-171-11-20	デジタルタッチキャリバ (校正証明書付) CD-15APX	19,400	20,900	905	905								80	
8-171-12	デジタルタッチキャリバ CD-20APX CD-20APX	19,800	21,800	905	905								80	
8-171-12-20	デジタルタッチキャリバ (校正証明書付) CD-20APX	23,800	25,800	905	905								80	
8-2294-01	手防衣 (ショート丈) ホワイト/S	2,000	2,300			2035								
8-2294-02	手防衣 (ショート丈) ホワイト/M	2,000	2,300			2035								
8-2294-03	手防衣 (ショート丈) ホワイト/L	2,000	2,300			2035								
8-2294-04	手防衣 (ショート丈) ホワイト/LL	2,000	2,300			2035								
8-2294-05	手防衣 (ショート丈) ホワイト/3L	2,000	2,300			2035								
8-2294-06	手防衣 (ショート丈) ホワイト/4L	2,000	2,300			2035								
8-2294-07	手防衣 (ショート丈) ホワイト/5L	2,000	2,300			2035								
8-2295-01	手防衣 (ショート丈) ピンク/S	2,000	2,300			2035								
8-2295-02	手防衣 (ショート丈) ピンク/M	2,000	2,300			2035								
8-2295-03	手防衣 (ショート丈) ピンク/L	2,000	2,300			2035								
8-2295-04	手防衣 (ショート丈) ピンク/LL	2,000	2,300			2035								
8-2295-05	手防衣 (ショート丈) ピンク/3L	2,000	2,300			2035								
8-2295-06	手防衣 (ショート丈) ピンク/4L	2,000	2,300			2035								
8-2295-07	手防衣 (ショート丈) ピンク/5L	2,000	2,300			2035								
8-2296-01	手防衣 (ショート丈) サックス/S	2,000	2,300			2035								
8-2296-02	手防衣 (ショート丈) サックス/M	2,000	2,300			2035								
8-2296-03	手防衣 (ショート丈) サックス/L	2,000	2,300			2035								
8-2296-04	手防衣 (ショート丈) サックス/LL	2,000	2,300			2035								
8-2296-05	手防衣 (ショート丈) サックス/3L	2,000	2,300			2035								
8-2296-06	手防衣 (ショート丈) サックス/4L	2,000	2,300			2035								
8-2296-07	手防衣 (ショート丈) サックス/5L	2,000	2,300			2035								
8-2297-01	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/S	2,200	2,520			2036							370	
8-2297-02	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/M	2,200	2,520			2036							370	
8-2297-03	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/L	2,200	2,520			2036							370	
8-2297-04	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/LL	2,200	2,520			2036							370	
8-2297-05	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/3L	2,200	2,520			2036							370	
8-2297-06	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/4L	2,200	2,520			2036							370	
8-2297-07	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ホワイト/5L	2,200	2,520			2036							370	
8-2298-01	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ピンク/S	2,200	2,520			2036							370	
8-2298-02	エプロン (5ポケット/前スリット入り) ピンク/M	2,200	2,520			2036			</					

