

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2023  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023  
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016  
サニーフーズ2020パンフレット  
アスレ研究設備カタログ2022  
アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2021  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
感染症対策用品パンフレット  
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

## 2022年12月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2022年12月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	感染症対策 用品/バット 頁	ウェルビーイング バット 頁
0-8217-13	LEDヘッドライト49020専用キヤリಂಗケース 49099	33,600	37,800			868								
0-8217-16	LEDヘッドライト49020専用スイッチ付きACアダプター 75270	11,000	12,400			868								
0-8217-21	LEDヘッドライト49020専用交換コンフォートバンド 49097	6,300	7,100			868								
0-8219-01	ハーベ-DLX聴診器 トリプルヘッド ブラック 5079-321	41,000	46,200			777								
0-8219-02	ハーベ-DLX聴診器 トリプルヘッド バーガンディ 5079-322	41,000	46,200			777								
0-8219-03	ハーベ-DLX聴診器 トリプルヘッド ネイビー 5079-323	41,000	46,200			777								
0-8219-04	ハーベ-DLX聴診器 トリプルヘッド フォレストグリーン 5079-324	41,000	46,200			777								
0-8220-01	ハーベ-DLX聴診器 ダブルヘッド ブラック 5079-325	37,800	42,600			777								
0-8220-02	ハーベ-DLX聴診器 ダブルヘッド バーガンディ 5079-326	37,800	42,600			777								
0-8220-03	ハーベ-DLX聴診器 ダブルヘッド ネイビー 5079-327	37,800	42,600			777								
0-8220-04	ハーベ-DLX聴診器 ダブルヘッド フォレストグリーン 5079-328	37,800	42,600			777								
0-8222-01	アネロイド血圧計ゲージデュラショック・ポケット型) ゲージのみ DS44A	6,300	7,000			786								
0-8222-03	アネロイド血圧計ゲージデュラショック・ポケット型) ゲージのみ(レーザー刻印) DS45A	11,000	12,200			786								
0-8224-21	アネロイド血圧計(デュラショック・ゲージ) 体型高精度) 小児用 DS45-09	15,100	16,700			786								
0-8224-22	アネロイド血圧計(デュラショック・ゲージ) 体型高精度) 成人用(小) DS45-10	15,300	17,000			786								
0-8224-23	アネロイド血圧計(デュラショック・ゲージ) 体型高精度) 成人用(大) DS45-11	15,500	17,200			786								
0-8224-24	アネロイド血圧計(デュラショック・ゲージ) 体型高精度) 成人用(大) DS45-12	15,800	17,500			786								
0-8229-11	フレックスポート用アクセサリDS44・45・48用) 送気球(大)ブラック 5086-03	1,700	1,900			786								
0-8229-12	フレックスポート用アクセサリDS44・45・48用) 送気球(中)ブラック 5086-01	950	1,100			786								
0-8229-13	フレックスポート用アクセサリDS44・45・48用) プレミアムエリゴリス/バルブ 5087-01	2,600	2,900			786								
0-8229-21	血圧計(タココス767シリーズ) ウォール型 成人用(中) カフ付き 7670-01	34,700	38,400			793								
0-8229-25	血圧計(タココス767シリーズ) スクエア型 成人用(中) カフ付き 7670-10	53,800	59,300			793								
0-8229-31	ヘッド取り付付金具(バグポート) #7001010	13,400	14,900			793								
0-8229-33	ヘッド取り付付金具(バグポート) #7001040	11,600	12,900			793								
0-8229-54	デスクトップ型アネロイド血圧計(タココス767シリーズ) 成人用(中) カフ付き 7670-16	36,800	40,700			793								
0-8230-07	3.5Vデスクトップ型用ニッカド充電式ハンドル 71870	29,400	33,100			850								
0-8230-08	充電電池(交換用) 3.5Vニッカドハンドル(71670) 用 72200	8,600	9,700			850								
0-8258-01	3.5Vニユーマチック製耳鏡 ニューマチック型耳鏡用送気球 21501	1,900	2,200			848								
0-8260-11	ディスプレイスベキュラ 2.75mm 1/パック(850個入) 52432-UB	8,900	10,100			849								
0-8260-12	ディスプレイスベキュラ 4.25mm 1/パック(850個入) 52434-UB	8,900	10,100			849								
0-8263-01	3.5Vリチウム・イオン充電式ハンドル 71910	39,900	44,900			850								
0-8263-02	3.5Vリチウム・イオン充電式用チャージャーセット 71947	33,600	37,800			850								
0-8272-11	ファイバースコープ直線・紅門鏡用吸引管φ30mm 30130	8,200	9,200			1662								
0-8273-03	ファイバースコープ直線鏡管 φ15×150mm 32410	103,000	113,900			1662								
0-8274-02	ファイバースコープ直線鏡管 φ19×250mm 32820	103,000	113,900			1662								
0-8275-02	ファイバースコープ直線鏡管 φ23×70mm 37023	96,600	106,800			1662								
0-8295-11	診断セット(3.5Vセット) 97200-C	90,300	101,600			850								
0-8295-12	診断セット(3.5Vセット) 97200-MC	103,100	116,000			850								
0-8296-01	診断セット(3.5Vセット) 97207-VSM	121,000	136,200			850								
0-9048-11	簡易体圧測定器(ハーモQ) CR-490	36,800	42,000			1748						188		
0-9420-01	検診用マウスミラー ディスポンジタイプ/滅菌済(白)	1,000	1,290			1795						56		
0-9426-14	シャワーラク(O型シート) SWR-100	92,000	90,000			1961								
0-9426-15	シャワーラク(穴無しシート) SWR-101	90,000	92,000			1961								
0-9595-11	耳鏡(マイクロビーム(TM))用送気球 23804	1,900	2,200			847								
0-9595-13	予備電球(LED) マクロビーム(TM)耳鏡(23820)、デジタルマクロビーム(TM)耳鏡(23920) 用 06500-U	4,400	5,000			847								
0-9595-15	LED予備電球 06500-LED	15,800	17,800			847								
0-9675-01	ディスプレイスベキュラ(全身型) MS-019	4,500	6,500			1049								
0-9675-02	ディスプレイスベキュラ(全身型) MS-016	6,400	8,800			1049								
0-9941-11	原形鏡(鏡角・縦両口・マジック)用カバー	1,180	1,260			1896						108		
1-1572-01	温度計ホルダー-線形型 ts15/25	4,200	5,100	601	601									
1-1572-02	温度計ホルダー-線形型 ts19/28	4,800	5,800	601	601									
1-1572-03	温度計ホルダー-線形型 ts24/30	5,300	6,400	601	601									
1-1793-01	テルモシリンジ(R)注射針付 1mL ツベルクリン用 25G オレンジ SS-01T2525	3,400	3,550	1488	1488	1411								
1-1793-02	テルモシリンジ(R)注射針付 1mL ツベルクリン用 26G 青 SS-01T2613S	3,400	3,550	1488	1488	1411								
1-1856-01	除塵台 VPG3545-003L	73,500	81,000	530	530									
1-1856-02	除塵台 VPG3545-010L	74,500	82,000	530	530									
1-1856-03	除塵台 VPG3545-030L	75,000	82,500	530	530									
1-1856-04	除塵台 VPG2836-007L	66,500	73,500	530	530									
1-1856-05	除塵台 VPG2836-020L	67,000	74,000	530	530									
1-1856-06	除塵台 高減速タイプ 25~118N VPG2836-007HD	81,000	89,500	530	530									
1-1856-07	除塵台 高減速タイプ 88~245N VPG2836-020HD	82,000	90,500	530	530									
1-1856-08	除塵台 高減速タイプ 0~69N VPG3545-003HD	88,500	97,500	530	530									
1-1856-09	除塵台 高減速タイプ 49~198N VPG3545-010HD	89,000	98,000	530	530									
1-1856-10	除塵台 高減速タイプ 157~412N VPG3545-030HD	89,500	98,500	530	530									
1-2044-01	テルモシリンジ(R)注射針付 2.5mL 21G 緑 SS-02S22138	2,900	3,070	1488	1488	1411								
1-2044-02	テルモシリンジ(R)注射針付 2.5mL 22G 黒 SS-02S22232	2,900	3,050	1488	1488	1411								
1-2044-03	テルモシリンジ(R)注射針付 2.5mL 23G 青 SS-02S22325	2,900	3,050	1488	1488	1411								
1-2045-01	テルモシリンジ(R)注射針付 5mL 21G 緑 SS-05S22138	3,400	3,570	1488	1488	1411								
1-2045-02	テルモシリンジ(R)注射針付 5mL 22G 黒 SS-05S22322	3,400	3,570	1488	1488	1411								
1-2048-01	テルモシリンジ(R)注射針付 10mL 21G 緑 SS-10S22138P	4,500	4,730	1488	1488	1411								
1-2048-02	テルモシリンジ(R)注射針付 10mL 22G 黒 SS-10S22322P	4,500	4,730	1488	1488	1411								
1-2305-01	PFAボトル(中栓付き) 500mL TOMBO No.3948	2,370	2,970	1855	1855									
1-2305-05	PFAボトル(中栓付き) 1000mL TOMBO No.3948	13,000	16,300	1855	1855									
1-2305-06	PFAボトル(中栓付き) 2000mL TOMBO No.3948	14,100	17,700	1855	1855									
1-2369-01	クラクリン(R)ワイバー 3000枚入 FF-390C	16,500	18,900	3254	3254									
1-2369-02	クラクリン(R)ワイバー 3000枚入 SF-30C	16,500	18,900	3254	3254									
1-2369-03	クラクリン(R)ワイバー 3000枚入 LF-33C	19,000	21,800	3254	3254									
1-2369-04	クラクリン(R)ワイバー 3000枚入 LF-8G	30,400	34,900	3254	3254									
1-2369-31	クラクリン(R)ワイバー 100枚入 FF-390C	890	980	3254	3254									
1-2369-32	クラクリン(R)ワイバー 100枚入 SF-30C	880	980	3254	3254									
1-2369-33	クラクリン(R)ワイバー 100枚入 LF-33C	960	1,070	3254	3254									
1-2369-34	クラクリン(R)ワイバー 50枚入 LF-8G	830	920	3254	3254									
1-3012-01	プレスケール(圧力測定フィルム) 極超低下用	42,600	45,400	817	817									
1-3012-02	プレスケール(圧力測定フィルム) 超低下用	42,600	45,400	817	817									
1-3012-03	プレスケール(圧力測定フィルム) 低下用	42,600	45,400	817	817									
1-3012-04	プレスケール(圧力測定フィルム) 中圧用	42,600	45,400	817	817									
1-3012-05	プレスケール(圧力測定フィルム) 中圧用	42,600	45,400	817	817									
1-3012-06	プレスケール(圧力測定フィルム) 高圧用	42,600	45,400	817	817									
1-3045-01	オイルミストトラップ(適用ポンプ: E2M0.7・1.5) EMF3	28,750	30,200	459	459									
1-3045-02	オイルミストトラップ(適用ポンプ: RV3・5・8) EMF10	36,800	38,700	459	459									
1-3045-03	オイルミストトラップ(適用ポンプ: RV12) EMF20	42,550	44,700	459	459									
1-3047-01	スライディングクラップ NW10/16 C105-12-403	2,760	2,900	463	463									
1-3048-01	センタリングクラップ NW10(ステンレス製) C105-11-396	1,610	1,700	464	464									
1-3048-02	センタリングクラップ NW16(ステンレス製) C105-12-396	1,610	1,700	464	464									
1-3048-03	センタリングクラップ NW25(ステンレス製) C105-14-396	1,950	2,060	464	464									
1-3048-11	センタリング&Oリング NW10(ステンレス製) C105-11-395	2,530	2,660	464	464									
1-3048-12	センタリング&Oリング NW16(ステンレス製) C105-12-395	2,530	2,660	464	464									
1-3049-01	ノズル NW10(アルミニウム製) C105-11-645	2,760	2,900	470	470									
1-3052-02	テーパース NW16(SUS316L) C105-12-421	14,950	15,700	465	465									
1-3054-01	フランキンゲンフランジ NW10(SUS316L) C105-11-366	1,960	2,060	468	468									
1-3054-02	フランキンゲンフランジ NW16(SUS316L) C105-12-366	1,960	2,060	468	468									
1-3054-03	フランキンゲンフランジ NW25(SUS316L													



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンファスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークラス 2016 頁	サニークラス 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	感染症対策 用品/ヘルプ 頁	ウェルビー ング/ヘルプ 頁
1-8954-02	ニトロロン(R)粘着テープ 903UL 0.13×50mm×10m	8,640	9,940	2454	2454									
1-8954-03	ニトロロン(R)粘着テープ 903UL 0.18×50mm×10m	11,100	12,800	2454	2454									
1-9312-01	フッ素樹脂製ローラー 2009-001	52,700	58,000	2218	2218									
1-9312-02	フッ素樹脂製ローラー 2009-002	50,400	55,500	2218	2218									
1-9581-01	ポットミル機 PTA-01	75,000	86,200	330	330									
1-9733-01	コーパック(R) 100×150mm ST1015a	9,800	10,500	2511	2511									
1-9733-02	コーパック(R) 150×250mm ST1525a	17,300	18,600	2511	2511									
1-9733-03	コーパック(R) 250×400mm ST2540a	41,500	44,500	2511	2511									
1-9733-04	コーパック(R) 300×450mm ST3045a	56,400	60,600	2511	2511									
1-9733-05	コーパック(R) 350×500mm ST3550a	72,900	78,400	2511	2511									
1-9839-06	ステンレスドラム缶容器 クローズ缶200L OM1108-04	84,300	93,400	1968	1968									
1-9839-08	ステンレスドラム缶容器 オープン缶200L OM1108-18	78,200	86,300	1968	1968									
2-097-04	PFAガス洗浄瓶 PFA1000	67,000	73,800	1893	1893									
2-152-09	フロストスライドグラス 白線No.1(蛍光顕微鏡用) 100枚入 S0317	6,000	7,200	1590	1590	947		72						
2-1583-01	プレシート(圧力測定フィルム)超高温用 HHSPS	13,100	14,000	817	817									
2-1584-01	プレスケール(圧力測定フィルム)超高温用	42,600	45,400	817	817									
2-1585-01	プレスケール(圧力測定フィルム)搬用用	46,400	49,500	817	817									
2-176-23	マツナカバークラス(No.1) 35×50mm 1000枚入	40,800	43,900	1592	1592	946		73						
2-176-24	マツナカバークラス(No.1) 35×55mm 1000枚入	44,900	49,200	1592	1592	946		73						
2-2018-01	液体窒素容器 シーベル&L	89,100	115,000	1511	1511									
2-2018-02	液体窒素容器 シーベル10L	103,400	135,000	1511	1511									
2-2018-03	液体窒素容器 シーベル20L	154,000	256,000	1511	1511									
2-2018-04	液体窒素容器 シーベル30L シーベル30L(分置式車台付き)	214,500	377,000	1511	1511									
2-2018-05	液体窒素容器 シーベル50L	286,100	405,000	1511	1511									
2-2112-12	全自動セルカウンター用 Maxi カセット(S)	23,400	28,000	1597	1597									
2-268-08	ビナホルロード(ろ紙適合タイプ) φ280mm AF-8M	32,000	55,800	2153	2153									
2-2812-11	高圧蒸気減圧器(ハイクレープ) 25L HV-250LB	500,000	580,000	2732	2732									
2-2812-12	高圧蒸気減圧器(ハイクレープ) 50L HV-500LB	600,000	680,000	2732	2732									
2-2812-13	高圧蒸気減圧器(ハイクレープ) 85L HV-850LB	800,000	840,000	2732	2732									
2-2812-14	高圧蒸気減圧器(ハイクレープ) 110L HV-1100LB	850,000	965,000	2732	2732									
2-2821-21	高圧蒸気減圧器(消臭機能付きハイクレープ) HVN-500LB	750,000	830,000	2730	2730									
2-2821-22	高圧蒸気減圧器(消臭機能付きハイクレープ) HVN-850LB	1,050,000	1,130,000	2730	2730									
2-2830-01	高圧蒸気減圧器(ハイクレープ) HG-500LB	645,000	735,000									76		
2-2830-02	高圧蒸気減圧器(ハイクレープ) HG-800LB	760,000	875,000									76		
2-3869-01	フィズ&ザムノミナゲ(ハイクレープ)(未滅菌) BM2 チューブ容量1.5mL 50セット 893063	5,500	6,300	304	304									
2-3869-02	フィズ&ザムノミナゲ(ハイクレープ)(未滅菌) BM2 チューブ容量1.5mL 50セット 893064	7,000	8,100	304	304									
2-3869-04	フィズ&ザムノミナゲ(ハイクレープ)(未滅菌) BM3 チューブ容量2.0mL 50セット 893131	8,000	9,200	304	304									
2-5152-51	プロテクトガード ライトワークウェア XLサイズ 50枚入 68811	36,000	37,500	2947	2947									
2-5152-52	プロテクトガード ライトワークウェア XLサイズ 50枚入 68821	36,000	37,500	2947	2947									
2-5447-01	パーソナル遠心器 ディスクホーイ FB-4000	85,000	110,000	1691	1691									
2-6546-01	ローケータープラス(TM)凍結保存容器 71L JRプラス	690,000	714,000	1514	1514									
2-6546-02	ローケータープラス(TM)凍結保存容器 121L JRプラス	795,000	822,000	1514	1514									
2-6546-03	ローケータープラス(TM)凍結保存容器 184L 6プラス	890,000	917,000	1514	1514									
2-7571-21	食品微生物検査キットDDS/キッド皿 DDS/キッド皿	971,000	985,000									3		
2-7701-01	ビュアポトル 5L KN-421	19,700	20,000	3300	3300									
2-7701-02	ビュアポトル 10L KN-331	12,300	12,500	3300	3300									
2-7701-03	ビュアポトル 18L KN-137	13,000	13,400	3300	3300									
2-7701-04	ビュアポトル 20L KN-116-8	13,000	13,400	3300	3300									
2-7702-01	ビュアポトル 500mL KZ-701	38,000	38,200	3300	3300									
2-7702-02	ビュアポトル 1L KY-636	52,300	52,700	3300	3300									
2-7703-01	タマカン(UN対応容器) 20L KK-116-8	3,250	3,340	1843	1843									
2-7703-02	タマカン(UN対応容器) 18L KK-140	3,250	3,340	1843	1843									
2-7703-03	タマカン(UN対応容器) 10L KM-331	2,950	2,980	1843	1843									
2-7704-01	E-ポトル 2L KY-652	610	700	1844	1844									
2-7704-02	E-ポトル 5L KN-445	850	860	1844	1844									
2-7704-03	E-ポトル 10L KM-339	1,370	1,390	1844	1844									
2-796-01	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 4×6 11m	10,800	12,500	2259	2259									
2-796-02	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 6×8 11m	16,300	18,800	2259	2259									
2-796-03	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 8×10 11m	22,200	25,600	2259	2259									
2-796-04	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 1.59×3.17 11m	5,310	6,140	2259	2259									
2-796-05	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 3.17×6.35 11m	17,100	19,700	2259	2259									
2-796-06	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 4.35×6.35 11m	14,800	16,300	2259	2259									
2-797-06	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 1×2 φ TOMBO No.9003	430	540	2259	2259									
2-797-07	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 1×3 φ TOMBO No.9003	660	760	2259	2259									
2-797-09	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 2×3 φ TOMBO No.9003	500	590	2259	2259									
2-797-10	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 2×4 φ TOMBO No.9003	1,000	1,160	2259	2259									
2-797-12	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 3×4 φ TOMBO No.9003	620	740	2259	2259									
2-797-13	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 3×5 φ TOMBO No.9003	1,220	1,420	2259	2259									
2-797-14	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 4×5 φ TOMBO No.9003	750	890	2259	2259									
2-797-15	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 4×6 φ TOMBO No.9003	1,380	1,610	2259	2259									
2-797-16	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 5×6 φ TOMBO No.9003	980	1,150	2259	2259									
2-797-17	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 5×7 φ TOMBO No.9003	1,600	1,870	2259	2259									
2-797-18	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 6×7 φ TOMBO No.9003	1,000	1,180	2259	2259									
2-797-19	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 6×8 φ TOMBO No.9003	1,990	2,300	2259	2259									
2-797-20	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 7×8 φ TOMBO No.9003	1,280	1,500	2259	2259									
2-797-21	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 7×9 φ TOMBO No.9003	2,000	2,310	2259	2259									
2-797-22	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 8×9 φ TOMBO No.9003	1,380	1,610	2259	2259									
2-797-23	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 8×10 φ TOMBO No.9003	2,700	3,120	2259	2259									
2-797-24	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×10 φ TOMBO No.9003	1,550	1,800	2259	2259									
2-797-25	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×11 φ TOMBO No.9003	2,920	3,370	2259	2259									
2-797-27	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10×11 φ TOMBO No.9003	1,600	1,870	2259	2259									
2-797-28	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10×12 φ TOMBO No.9003	3,100	3,580	2259	2259									
2-797-29	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11×12 φ TOMBO No.9003	1,700	1,970	2259	2259									
2-797-30	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11×13 φ TOMBO No.9003	3,550	4,090	2259	2259									
2-797-31	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12×13 φ TOMBO No.9003	2,050	2,370	2259	2259									
2-797-32	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12×14 φ TOMBO No.9003	3,550	4,090	2259	2259									
2-797-33	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12.5×14 φ TOMBO No.9003	3,350	3,880	2259	2259									
2-797-34	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13×15 φ TOMBO No.9003	3,900	4,500	2259	2259									
2-797-35	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13×16 φ TOMBO No.9003	7,150	8,250	2259	2259									
2-797-36	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 14×16 φ TOMBO No.9003	4,000	4,620	2259	2259									
2-797-37	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 15×17 φ TOMBO No.9003	5,300	6,120	2259	2259									
2-797-38	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×17.5 φ TOMBO No.9003	4,200	4,850	2259	2259									
2-797-39	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×18 φ TOMBO No.9003	4,350	5,250	2259	2259									
2-797-40	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×19 φ TOMBO No.9003	8,700	10,100	2259	2259									
2-797-41	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 18×21 φ TOMBO No.9003	6,050	6,950	2259	2259									
2-797-42	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 20×23 φ TOMBO No.9003	10,000	11,600	2259	2259									
2-797-43	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 21.5×23.5 φ 1m TOMBO No.9003	5,200	6,000	2259	2259									
2-797-44	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 22×24 φ 1m TOMBO No.9003	5,550	6,400	2259	2259									
2-797-45	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 23×25 φ 1m TOMBO No.9003	5,750	6,630	2259	2259									
2-797-46	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 23×27 φ 1m TOMBO No.9003	11,900	13,800	2259	22									



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	感染症対策 用品ハブ 頁	ウェルビー ングハブ 頁
2-798-24	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×10φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	11,900	14,100	2259	2259									
2-798-25	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×11φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	24,900	29,300	2259	2259									
2-798-26	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×12φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	29,500	34,000	2259	2259									
2-798-27	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10×11φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	13,900	16,100	2259	2259									
2-798-28	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10×12φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	22,700	26,200	2259	2259									
2-798-29	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11×12φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	14,800	17,100	2259	2259									
2-798-30	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11×13φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	29,500	34,000	2259	2259									
2-798-31	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12×13φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	16,000	18,500	2259	2259									
2-798-32	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12×14φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	29,500	34,000	2259	2259									
2-798-33	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12.5×14φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	28,000	32,300	2259	2259									
2-798-34	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13×15φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	31,800	36,600	2259	2259									
2-798-35	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13×16φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	61,200	70,400	2259	2259									
2-798-36	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 14×16φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	34,100	39,300	2259	2259									
2-798-37	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 15×17φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	45,400	52,300	2259	2259									
2-798-38	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×17.5φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	36,300	41,800	2259	2259									
2-798-39	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×18φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	38,500	44,300	2259	2259									
2-798-40	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×19φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	73,700	84,800	2259	2259									
2-798-41	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 19×21φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	51,000	58,700	2259	2259									
2-798-42	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 20×23φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	86,200	99,200	2259	2259									
2-799-01	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 1/8×1/4φインサ(1.7×6.35φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	17,100	19,700	2259	2259									
2-799-02	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 1/4×3/8φインサ(3.17×9.52φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	28,400	32,700	2259	2259									
2-799-03	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 3/8×1/2φインサ(9.52×12.7φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	43,100	49,600	2259	2259									
2-799-04	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 1/16×1/8φインサ(1.58×3.17φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	5,310	6,140	2259	2259									
2-799-05	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 1/16×1/4φインサ(1.58×3.17φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	14,800	16,300	2259	2259									
2-799-06	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 27/64×1/2φインサ(10.7×12.7φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	27,200	31,400	2259	2259									
2-799-07	ナフロン(R)PTFEチューブ(マイクロサイズ) 19/64×3/8φインサ(7.52×9.52φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	23,900	27,500	2259	2259									
2-9134-10	結晶皿(連結酸ガラス) 3500mL	12,000	12,400	2052	2052									
2-9566-05	ナイロンメッシュ 100um	11,800	13,000	2391	2391									
2-9950-11	全閉式工場用 一本脚丸型スタンド型 SF-45VF-1VP2	18,700	20,100	2637	2637									
2-9951-01	全閉式工場用 45cmファン 三脚スタンド型 SF-45VS-1VP2	16,200	17,400	2637	2637									
2-9951-02	全閉式工場用 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP	41,500	44,600	2637	2637									
2-9955-01	フレキシブルダクト φ230mm×5m SJFD-230SP	16,000	16,500	3047	3047									
2-9955-02	フレキシブルダクト φ280mm×5m SJFD-280SP	17,500	18,200	3047	3047									
2-9955-03	フレキシブルダクト φ320mm×5m SJFD-320SP	18,400	19,000	3047	3047									
2-9955-04	フレキシブルダクト φ420mm×5m SJFD-420S	44,500	46,000	3047	3047									
2-9955-05	フレキシブルダクト φ520mm×5m SJFD-520S	53,000	54,700	3047	3047									
2-9956-01	ハイパワークリーナー 万能型 SGV-110A-PC	101,200	107,000	2757	2757									
2-9956-02	ハイパワークリーナー 万能型 SGV-110A	131,500	139,000	2757	2757									
2-9957-01	ハイパワークリーナー 乾式専用 SGV-110DPPC	111,400	117,000	2757	2757									
2-9957-02	ハイパワークリーナー 乾式専用 SGV-110DP	145,700	153,000	2757	2757									
2-9991-01	熱風機(デジタル電子温度制御室) 1.7/2.1(°/min) 200°C 100V SHD-1.3FI SHD-1.3FI	177,400	204,000	2639	2639									
2-9991-02	熱風機(デジタル電子温度制御室) 1.7/2.1(°/min) 200°C 単相200V SHD-2FI SHD-2FI	179,700	207,000	2639	2639									
2-9991-03	熱風機(デジタル電子温度制御室) 3.7/4.3(°/min) 300°C 3相200V SHD-4FI SHD-4FI	229,900	265,000	2639	2639									
2-9991-04	熱風機(デジタル電子温度制御室) 3.7/4.3(°/min) 350°C 3相200V SHD-6FI SHD-6FI	248,200	286,000	2639	2639									
2-9991-05	熱風機(デジタル電子温度制御室) 5.0/6.0(°/min) 350°C 3相200V SHD-9FI SHD-9FI	307,700	354,000	2639	2639									
2-9991-16	熱風機(デジタル電子温度制御室) 8.0/9.0(°/min) 350°C 3相200V SHD-15FI SHD-15FI	379,000	466,000	2639	2639									
3-075-12	トラロープ #9×100m	2,000	2,670	2479	2479									
3-075-14	トラロープ #12×100m	2,400	3,280	2479	2479									
3-1388-01	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 412×500×246 PAP01B	544,000	589,000						372					
3-1388-02	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 390×620×785 PAP01B-KJ	1,076,000	1,190,000						372					
3-1388-03	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 480×590×1020 PAP03C	1,064,000	1,180,000						372					
3-1388-04	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 520×680×1300 PAP03C-KJ	1,936,000	2,130,000						372					
3-1388-07	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 600×700×1140mm PAP05A1	1,920,000	2,120,000						373					
3-1388-08	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 600×700×1423mm PAP05A1-F	2,040,000	2,250,000						373					
3-1388-09	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 661×822×1305mm PAP10A1	2,200,000	2,420,000						373					
3-1388-10	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 661×822×1565mm PAP10A1-F	2,500,000	2,750,000						373					
3-1388-11	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 770×1150×1610mm PAP20A	2,500,000	2,750,000						373					
3-1388-13	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 650×800×1589mm PAP05A1-K	2,900,000	3,190,000						373					
3-1388-14	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 650×800×1810mm PAP05A1-FK	3,020,000	3,830,000						373					
3-1388-15	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 664×940×1788mm PAP10A1-K	3,500,000	3,850,000						373					
3-1388-16	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 664×940×2203mm PAP10A1-FK	3,800,000	4,180,000						373					
3-1388-17	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 820×1150×1863mm PAP20A-K	4,020,000	4,430,000						373					
3-1388-18	省エネ精密空調機 PAPシリーズ 820×1150×2263mm PAP20A-FK	4,420,000	4,870,000						373					
3-1411-21	卓上型バイオロジカルセーフティキャビネット(クラスIA2) BHC-T70IIA2	1,030,000	1,125,000						377					
3-1411-22	卓上型バイオロジカルセーフティキャビネット(クラスIA2) BHC-T70IIA2-G	1,060,000	1,150,000						377					
3-1411-32	卓上型バイオロジカルセーフティキャビネット用 電子着火式ガスバーナー	75,000	106,000						377					
3-1798-01	塗装機 上下セット 左胸ポケット付 LHK-502 F	1,800	2,000	2951	2951									
3-1798-02	塗装機 上下セット 左胸ポケット付 LL HK-502 F	1,910	2,040	2951	2951									
3-1798-03	塗装機 上下セット 胸中央ポケット(フラスター)付 LHK-506 F	1,800	2,000	2951	2951									
3-1798-04	塗装機 上下セット 胸中央ポケット(フラスター)付 LL HK-506 F	1,910	2,040	2951	2951									
3-1798-11	アズツール牛床革手袋(青縫い) A 13段 AT-LG01-A	500	560	2927	2927						11			
3-1798-12	アズツール牛床革手袋(青縫い) B 12段(12段入) AT-LG01-B	4,800	5,240	2927	2927						11			
3-1798-13	アズツール牛床革手袋(青縫い) C 12段(12段入) AT-LG01-C	4,100	4,580	2927	2927						11			
3-1803-11	アズツール溶接用牛床革手袋(青縫い) 340mm AT-WLGD01	910	990								12			
3-1804-11	アズツール溶接用牛床革手袋(内縫い) AT-WLGD02	920	1,000	2927	2927						12			
3-1813-01	新メリヤスウエス(継ぎ目無し) 白 2kg×10袋 W0221	18,200	19,000	3010	3010						25			
3-1813-31	新メリヤスウエス(継ぎ目無し) 白 バラ 2kg W0221	2,520	2,620	3010	3010						25			
3-1815-03	白メリヤスウエス(中古生地・エコノミー) 4kg×5袋入 W0420E	10,600	11,400	3010	3010						26			
3-1815-11	メリヤスウエス 白 1セット(2kg×5袋入) W0220	5,760	6,480	3010	3010						25			
3-1817-32	濃色ウエス バラ 2kg W0291	850	940	3010	3010						26			
3-1820-32	タオルウエス 白 バラ 2kg YHT-0210	2,110	2,290	3010	3010						27			
3-1879-01	ラッカーズプレー 白 SL	480	530								109			
3-1879-02	ラッカーズプレー 黒 SL	480	530								109			
3-1879-03	ラッカーズプレー つや消し黒 SL	480	530								109			
3-1879-04	ラッカーズプレー 赤 SL	480	530								109			
3-1879-05	ラッカーズプレー 黄 SL	480	530								109			
3-1879-06	ラッカーズプレー 青 SL	480	530								109			
3-1879-07	ラッカーズプレー グレー SL	480	530								109			
3-1879-08	ラッカーズプレー 緑 SL	480	530								109			
3-1879-09	ラッカーズプレー NEWレッド SL	480	530								109			
3-1879-10	ラッカーズプレー 白色 SL	480	530								109			
3-1879-11	ラッカーズプレー シルバー SL	480	530								109			
3-1879-12	ラッカーズプレー 透明 SL	480	530								109			
3-1880-01	速乾さび止めスプレー さび色	740	770								106			
3-1880-02	速乾さび止めスプレー ネズミ	740	770								106			
3-1881-01	亜鉛メッキ化剤スプレー シルバー	1,260	1,330								109			
3-1882-01	シルバークラスプレー 亜鉛メッキ用 シルバー420	1,370	1,440								109			



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2023 頁	サンファスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークラス 2016 頁	サニークラス 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	感染症対策 用品/ハット 頁	ウェルビーイング ハット 頁
3-7278-12	アズツール線スミス手袋 (マチ無し) M 1箱(12双/袋×100袋)	62,500	67,000								2			
3-7278-13	アズツール線スミス手袋 (マチ無し) L 1箱(12双/袋×100袋)	62,500	67,000								2			
3-7278-14	アズツール線スミス手袋 (マチ無し) LL 1箱(12双/袋×100袋)	62,500	67,000								2			
3-7626-01	静電容量式露点計 標準タイプ ND-TA	350,000	370,000	604	604									
3-7626-02	静電容量式露点計 オンラインロングネック ND-TA	420,000	440,000	604	604									
3-7626-03	静電容量式露点計 トランスミッター ND-TA	275,000	288,000	604	604									
3-7626-04	静電容量式露点計 トランスミッターロングネック ND-TA	315,000	328,000	604	604									
3-8067-01	低床除塵台 ノーマルタイプ (許容荷重/0~68N) VLS3858-003L	81,000	85,500	999	999									
3-8067-02	低床除塵台 ノーマルタイプ (許容荷重/49~196N) VLS3858-010L	82,000	90,500	999	999									
3-8067-03	低床除塵台 ノーマルタイプ (許容荷重/157~412N) VLS3858-030L	82,500	91,000	999	999									
3-8067-04	低床除塵台 ノーマルタイプ (許容荷重/392~882N) VLS3858-070L	83,000	91,500	999	999									
3-8068-01	低床除塵台 高減衰タイプ (許容荷重/0~68N) VLS3858-003HD	95,500	106,000	999	999									
3-8068-02	低床除塵台 高減衰タイプ (許容荷重/49~196N) VLS3858-010HD	96,500	107,000	999	999									
3-8068-03	低床除塵台 高減衰タイプ (許容荷重/157~412N) VLS3858-030HD	97,000	107,000	999	999									
3-8068-04	低床除塵台 高減衰タイプ (許容荷重/392~882N) VLS3858-070HD	97,500	108,000	999	999									
3-8072-11	ハンド式除塵台 VPG2836-GSP050	60,500	67,000	531	531									
3-8166-01	アズツール溶接用床革手袋 (青縫い) 280mm AT-WLG04	700	830								12			
3-8167-01	アズツール溶接用床革手袋 (3本指) AT-WLG05	880	1,030								12			
3-8221-01	アズツール床革手袋(メリヤス手袋 AT-LG04	470	530	2927	2927						11			
3-8790-01	PTFE手付きビーカー 500mL NR0200-001	22,000	26,000	2067	2067									
3-8790-02	PTFE手付きビーカー 1000mL NR0200-002	28,000	33,000	2067	2067									
3-8790-03	PTFE手付きビーカー 2000mL NR0200-003	36,000	63,000	2067	2067									
3-8790-04	PTFE手付きビーカー 3000mL NR0200-004	124,000	143,000	2067	2067									
3-8790-05	PTFE手付きビーカー 5000mL NR0200-005	142,000	164,000	2067	2067									
3-9347-01	ハンドブレーキ付二段式ワゴン台車 740×480×896mm NS104HB	66,300	78,400	1281	1281									
3-9347-02	ハンドブレーキ付二段式ワゴン台車 914×610×990mm NS304HB	97,400	109,000	1281	1281									
3-9429-01	引換式捕虫網セット No.30	11,200	11,500	1537	1537									
3-9429-11	引換式捕虫網交換用ナylon網 No.41	1,500	1,740	1537	1537									
3-9429-12	引換式捕虫網交換用メッシュ網 No.41	1,800	2,040	1537	1537									
3-9429-13	引換式捕虫網交換用絹網 No.41	2,800	3,010	1537	1537									
3-9542-17	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK903BS	6,020	6,540	1225	1225									
3-9542-18	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK904BS	6,530	7,200	1225	1225									
3-9542-19	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK905BS	11,030	12,390	1225	1225									
3-9542-20	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK910BS	12,700	13,800	1225	1225									
3-9542-21	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK915BS	18,100	19,580	1225	1225									
3-9542-22	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK918BS	26,600	29,360	1225	1225									
3-9542-23	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK920BS	22,500	25,960	1225	1225									
3-9542-24	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK925BS	27,400	29,400	1225	1225									
3-9542-25	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK930BS	28,900	31,800	1225	1225									
3-9542-26	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK933BS	36,300	40,010	1225	1225									
3-9542-27	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK935BS	37,100	40,050	1225	1225									
3-9542-28	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK940BS	33,200	36,350	1225	1225									
3-9542-29	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK945BS	38,900	42,180	1225	1225									
3-9542-30	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK950BS	53,500	57,610	1225	1225									
3-9542-31	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK960BS	61,400	66,890	1225	1225									
3-9542-42	防水キャリングケース ブラックスポンジあり NK990BS	84,000	69,250	1225	1225									
3-9632-11	多孔質セラミック AZP-50-□30	5,800	7,600	2357	2357									
3-9632-12	多孔質セラミック AZP-50-□90	8,000	10,600	2357	2357									
3-9632-13	多孔質セラミック AZP-50-□100	50,000	70,000	2357	2357									
3-9633-11	多孔質セラミック AZP-60-□30	5,800	7,600	2357	2357									
3-9633-12	多孔質セラミック AZP-60-□90	8,000	10,600	2357	2357									
3-9633-13	多孔質セラミック AZP-60-□100	50,000	70,000	2357	2357									
3-9634-11	多孔質セラミック AZP-60B-□30	5,800	7,600	2357	2357									
3-9634-12	多孔質セラミック AZP-60B-□90	8,000	10,600	2357	2357									
3-9634-13	多孔質セラミック AZP-60B-□100	50,000	70,000	2357	2357									
3-9635-11	多孔質セラミック AZPW-40-□30	5,800	7,600	2357	2357									
3-9635-12	多孔質セラミック AZPW-40-□90	8,000	10,600	2357	2357									
3-9635-13	多孔質セラミック AZPW-40-□100	50,000	70,000	2357	2357									
3-9637-11	多孔質セラミック AZPWB-40-□30	5,800	7,600	2357	2357									
3-9637-12	多孔質セラミック AZPWB-40-□90	8,000	10,600	2357	2357									
3-9637-13	多孔質セラミック AZPWB-40-□100	50,000	70,000	2357	2357									
3-9638-11	多孔質セラミック AZPS-40-□30	6,400	8,400	2357	2357									
3-9638-12	多孔質セラミック AZPS-40-□90	8,600	11,200	2357	2357									
3-9638-13	多孔質セラミック AZPS-40-□100	56,000	80,000	2357	2357									
3-984-01	ツールケース MN1231905G	1,650	1,790	3399	3399									
3-984-02	ツールケース MN1272305G	1,850	2,060	3399	3399									
3-984-03	ツールケース MN1332806G	2,600	2,910	3399	3399									
3-984-04	ツールケース MN1352808G	3,900	4,310	3399	3399									
3-9842-01	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK903B	4,840	5,270	1225	1225									
3-9842-02	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK904B	5,400	6,000	1225	1225									
3-9842-03	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK905B	8,600	9,810	1225	1225									
3-9842-04	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK910B	10,300	11,300	1225	1225									
3-9842-05	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK915B	14,900	16,190	1225	1225									
3-9842-06	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK918B	19,200	21,480	1225	1225									
3-9842-07	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK920B	18,000	21,400	1225	1225									
3-9842-08	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK925B	21,000	22,900	1225	1225									
3-9842-09	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK930B	21,400	23,860	1225	1225									
3-9842-10	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK933B	23,400	26,500	1225	1225									
3-9842-11	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK935B	28,900	31,440	1225	1225									
3-9842-12	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK940B	23,600	26,230	1225	1225									
3-9842-15	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK960B	47,300	52,140	1225	1225									
3-9842-26	防水キャリングケース ブラックスポンジ無し NK990B	50,400	54,860	1225	1225									
3-9843-01	防水キャリングケース イエロー NK903Y	4,840	5,270	1225	1225									
3-9843-02	防水キャリングケース イエロー NK904Y	5,400	6,000	1225	1225									
3-9843-03	防水キャリングケース イエロー NK905Y	8,600	9,810	1225	1225									
3-9843-04	防水キャリングケース イエロー NK910Y	10,300	11,300	1225	1225									
3-9843-05	防水キャリングケース イエロー NK915Y	14,900	16,190	1225	1225									
3-9843-06	防水キャリングケース イエロー NK918Y	19,200	21,480	1225	1225									
3-9843-07	防水キャリングケース イエロー NK920Y	18,000	21,400	1225	1225									
3-9843-08	防水キャリングケース イエロー NK925Y	21,000	22,900	1225	1225									
3-9843-09	防水キャリングケース イエロー NK930Y	21,400	23,860	1225	1225									
3-9843-10	防水キャリングケース イエロー NK933Y	23,400	26,500	1225	1225									
3-9843-11	防水キャリングケース イエロー NK935Y	28,900	31,440	1225	1225									
3-9843-12	防水キャリングケース イエロー NK940Y	23,600	26,230	1225	1225									
3-9843-13	防水キャリングケース イエロー NK945Y	26,800	29,820	1225	1225									
3-9843-14	防水キャリングケース イエロー NK950Y	40,700	44,030	1225	1225									
4-062-01	フッ素樹脂ブラシ ハンド型 大	23,000	28,000	2706	2706									
4-062-02	フッ素樹脂ブラシ ハンド型 小	12,000	15,600	2706	2706									
4-1015-01	フッ素樹脂(PTFE)分解容器 8ml	13,000	15,600	1864	1864									
4-1015-02	フッ素樹脂(PTFE)分解容器 15ml	15,000	18,000	1864	1864									
4-1015-03	フッ素樹脂(PTFE)分解容器 25ml	17,000	20,400	1864	1864									
4-1015-04	フッ素樹脂(PTFE)分解容器 50ml	20,500	24,600	1864	1864									
4-1015-05	フッ素樹脂(PTFE)分解容器100ml	25,000	30,000	1864	1864									
4-1246-01	抗菌ペーパータオル ネオテックス ツインソフト	7,470	7,720					39						
4-1246-02	抗菌ペーパータオル ネオテックス	8,040	6,430					39						
4-1302-01														





品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	感染症対策 用品/ヘルプ 頁	ウェルビーイング ヘルプ 頁
64-4044-92	ペンキ一式1時間耐火金庫 JF082ET	40,200	43,700			1248		1248						
64-4044-93	ペンキ一式1時間耐火金庫 JF123ET	51,800	57,600			1248		1248						
64-4044-94	ペンキ一式1時間耐火金庫 JF205EV	80,700	88,800			1248		1248						
64-4044-98	ペンキ一式1時間耐火・耐水金庫 JFW082GUL	57,500	63,300			1248		1248						
64-4044-99	ペンキ一式1時間耐火・耐水金庫 JFW123GEL	69,100	77,200			1248		1248						
64-4045-01	ペンキ一式1時間耐火・耐水金庫 JFW205GGL	98,000	110,000			1248		1248						
64-4045-05	ペンキ一式2時間耐火・耐水金庫 JTW082GEL	74,900	80,700			1248		1248						
64-4045-06	ペンキ一式2時間耐火・耐水金庫 JTW123GEL	98,000	107,000			1248		1248						
64-4045-07	ペンキ一式2時間耐火・耐水金庫 JTW205GGL	122,000	134,000			1248		1248						
64-9234-97	EXCELENE 水性ランドリバッグ Sサイズ 200袋入 EXCELENE S	30,500	34,300				508							
64-6373-40	トータルコンローラー ZS-511	44,000	52,000	1536	1536									
64-6373-42	冷暖兼用コンローラー ZS-222	22,000	26,000	1536	1536									
64-6447-07	ドレミート 20501	29,000	33,500										327	
64-6447-13	プレイベース2020 120204	49,000	56,500									309		
64-6447-19	おやすみペーパー	24,000	27,600			1260								
64-6447-27	いろんな顔のボード 男の子 S100121	23,000	26,500			1260								
64-6447-28	いろんな顔のボード 女の子 S100122	23,000	26,500			1260								
64-8965-99	あしふみ履き替えライフ 清潔	22,800	25,500									308		
64-8966-01	あしふみ履き替えライフ 清潔付き	34,600	36,200									308		
64-9634-87	ポータル項目別 吸光光度計(金硬度) HI97735	53,000	60,000	701	701									
65-031(-24	テラボのカラーコーン 5色 10個箱 20509	8,000	9,200										322	
65-0335-70	電子血圧計 ProBP2000 2000-A	25,000	26,400										433	
65-1679-62	終端栄養ポトル EDP-2P 10個入 60200	13,500	14,200										458	
65-1679-63	終端栄養ポトル EDP-6P 10個入 60201	13,500	14,200										458	
65-1679-64	終端栄養ポトル EDP-6OPEN P 10個入 60202	13,500	14,200										458	
65-1679-65	終端栄養ポトル EDP-10P 10個入 60203	15,000	15,800										458	
65-1825-84	あいうえおペースかるた 読み上げアプリ付 7428	650	730										290	
6-641-01	マジックカット(R)(飛竜) 120×200mm N-1a	20,200	21,700	2511	2511									
6-641-02	マジックカット(R)(飛竜) 120×230mm N-2a	22,900	24,700	2511	2511									
6-641-03	マジックカット(R)(飛竜) 130×200mm N-3a	21,600	23,200	2511	2511									
6-641-04	マジックカット(R)(飛竜) 140×200mm N-4a	22,700	24,500	2511	2511									
6-641-05	マジックカット(R)(飛竜) 150×250mm N-5a	28,900	31,100	2511	2511									
6-641-06	マジックカット(R)(飛竜) 160×250mm N-6a	31,000	33,500	2511	2511									
6-641-07	マジックカット(R)(飛竜) 170×250mm N-7a	34,200	37,100	2511	2511									
6-641-08	マジックカット(R)(飛竜) 180×260mm N-8a	19,100	20,600	2511	2511									
6-641-09	マジックカット(R)(飛竜) 200×300mm N-8a	23,300	25,100	2511	2511									
6-641-10	マジックカット(R)(飛竜) 240×350mm N-10a	31,300	33,600	2511	2511									
6-641-11	マジックカット(R)(飛竜) 270×400mm N-11a	45,900	49,300	2511	2511									
6-641-12	マジックカット(R)(飛竜) 300×450mm N-12a	55,300	59,400	2511	2511									
6-6441-01	電気用高圧ゴム手袋 特大 YS-101-20-1	26,400	27,720	2926	2926									
6-6441-02	電気用高圧ゴム手袋 大 YS-101-21-1	26,400	27,720	2926	2926									
6-6441-03	電気用高圧ゴム手袋 中 YS-101-22-1	26,400	27,720	2926	2926									
6-6441-04	電気用高圧ゴム手袋 小 YS-101-23-1	26,400	27,720	2926	2926									
6-6442-01	低圧用ゴム手袋 特大 YS-102-4	3,400	3,560	2926	2926									
6-6442-02	低圧用ゴム手袋 大 YS-102-1	3,400	3,560	2926	2926									
6-6442-03	低圧用ゴム手袋 中 YS-102-2	3,400	3,560	2926	2926									
6-6442-04	低圧用ゴム手袋 小 YS-102-3	3,400	3,560	2926	2926									
6-7783-01	縮小変換用ピース NW25/10 (SUS316L) C10514446	8,860	9,310	465	465									
6-7783-04	縮小変換用ピース NW40/25 (SUS316L) C10516449	11,040	11,600	465	465									
6-7784-04	縮小変換用ピース NW50/16 (SUS316L) C105-17-430	29,900	31,400	465	465									
6-7784-05	縮小変換用ピース NW50/25 (SUS316L) C105-17-431	29,900	31,400	465	465									
6-7793-01	エックスハンガー 45L用 L	23,700	29,100	2784	2784									
6-8259-11	ウルトラテープ #1164 白2インチ 54m 1164-2W	9,000	11,300	3280	3280									
6-8260-01	ウルトラテープ #1110 1インチ 白	2,500	3,000	3280	3280									
6-8260-02	ウルトラテープ #1110 1インチ グリーン	2,500	3,000	3280	3280									
6-8260-03	ウルトラテープ #1110 1インチ オレンジ	2,500	3,000	3280	3280									
6-8261-01	ウルトラテープ #1165 2インチ 白/赤	3,800	4,200	3280	3280									
6-8261-02	ウルトラテープ #1165 2インチ 黄/黒	3,800	4,200	3280	3280									
6-8262-01	ウルトラテープ #1153 白1/2インチ 1/2(白)	2,000	2,400	3280	3280									
6-8262-02	ウルトラテープ #1153 グリーン1/2 1/2(グリーン)	2,000	2,400	3280	3280									
6-8262-03	ウルトラテープ #1153 オレンジ1/2 1/2(オレンジ)	2,000	2,400	3280	3280									
6-8262-04	ウルトラテープ #1153 1インチ 白 1(白)	2,400	2,900	3280	3280									
6-8262-05	ウルトラテープ #1153 1インチ グリーン 1(グリーン)	2,400	2,900	3280	3280									
6-8262-06	ウルトラテープ #1153 1インチ オレンジ 1(オレンジ)	2,400	2,900	3280	3280									
6-8262-07	ウルトラテープ #1153 2インチ 白 2(白)	4,100	4,500	3280	3280									
6-8262-08	ウルトラテープ #1153 2インチ グリーン 2(グリーン)	4,100	4,500	3280	3280									
6-8262-09	ウルトラテープ #1153 2インチ オレンジ 2(オレンジ)	4,100	4,500	3280	3280									
7-066-01	PTFE撥弾シール 24/32	5,850	6,760	226	226									
7-066-02	PTFE撥弾シール 29/38	6,780	10,200											
7-1129-01	ボケッドLED検眼鏡 耳鏡セット ブラック 92871-BLK	52,000	58,500			847								
7-1129-02	ボケッドLED検眼鏡 耳鏡セット ホワイト 92871-WHT	52,000	58,500			847								
7-1129-03	ボケッドLED検眼鏡 耳鏡セット パープル 92871-PUR	52,000	58,500			847								
7-1129-04	ボケッドLED検眼鏡 耳鏡セット スカイブルー 92871-BLU	52,000	58,500			847								
7-1129-12	リニューザブルスベキユラ種(各1個)+ディスプレイサブルスベキユラ9個 21103-U	2,000	2,300			847								
7-1130-01	ボケッドLED検眼鏡 ブラック 12870-BLK	30,000	33,800			847								
7-1130-02	ボケッドLED検眼鏡 ホワイト 12870-WHT	30,000	33,800			847								
7-1130-03	ボケッドLED検眼鏡 パープル 12870-PUR	30,000	33,800			847								
7-1130-04	ボケッドLED検眼鏡 スカイブルー 12870-BLU	30,000	33,800			847								
7-1131-01	ボケッドLED耳鏡 ブラック 2.9ルーメン 22870-BLK	23,000	25,900			847								
7-1131-02	ボケッドLED耳鏡 ホワイト 2.9ルーメン 22870-WHT	23,000	25,900			847								
7-1131-03	ボケッドLED耳鏡 パープル 2.9ルーメン 22870-PUR	23,000	25,900			847								
7-1131-04	ボケッドLED耳鏡 スカイブルー 2.9ルーメン 22870-BLU	23,000	25,900			847								
7-1132-01	ボケッドLEDセット ブラック 92880-BLK	69,000	77,700			847								
7-1132-02	ボケッドLEDセット ホワイト 92880-WHT	69,000	77,700			847								
7-1132-03	ボケッドLEDセット パープル 92880-PUR	69,000	77,700			847								
7-1132-04	ボケッドLEDセット スカイブルー 92880-BLU	69,000	77,700			847								
7-1132-11	ボケッドLED用ハードケース 723528	8,000	9,000			847								
7-1133-01	ボケッドLED検眼鏡 ブラック 12880-BLK	40,000	45,000			847								
7-1133-02	ボケッドLED検眼鏡 ホワイト 12880-WHT	40,000	45,000			847								
7-1133-03	ボケッドLED検眼鏡 パープル 12880-PUR	40,000	45,000			847								
7-1133-04	ボケッドLED検眼鏡 スカイブルー 12880-BLU	40,000	45,000			847								
7-1134-01	ボケッドLED耳鏡 ブラック 5.5ルーメン 22880-BLK	29,000	32,700			847								
7-1134-02	ボケッドLED耳鏡 ホワイト 5.5ルーメン 22880-WHT	29,000	32,700			847								
7-1134-03	ボケッドLED耳鏡 パープル 5.5ルーメン 22880-PUR	29,000	32,700			847								
7-1134-04	ボケッドLED耳鏡 スカイブルー 5.5ルーメン 22880-BLU	29,000	32,700			847								
7-1331-01	ドクターシューズ 24.5cm HN 24.5	18,000	20,000			2053								
7-1331-02	ドクターシューズ 25.0cm HN 25	18,000	20,000			2053								
7-1331-03	ドクターシューズ 25.5cm HN	18,000	20,000			2053								
7-1331-04	ドクターシューズ 26.0cm HN 26	18,000	20,000			2053								
7-1331-05	ドクターシューズ 26.5cm HN	18,000	20,000			2053								
7-1331-06	ドクターシューズ 27.0cm HN 27	18,000	20,000			2053								
7-1331-07	ドクターシューズ 27.5cm HN 27.5	18,000	20,000			2053								
7-1331-08	ドクターシューズ 28.0cm HN 28	18,000	20,000			2053								
7-1331-09	ドクターシューズ 29.0cm HN 29	18,000	20,000			2053								
7-1331-10	ドクターシューズ 30.0cm HN 30	18,000	20,000			2053								
7-1339-01	ドクターシューズ 24.5cm VN 24.5	18,000	20,000											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンシアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	感染対策策 用品/バリエ ーション	ウェルビー ング/バリエ ーション
7-1570-01	多目的リハビリボード 5100169	34,000	39,100									323		
7-1572-01	角度調節付きベグボード 5100168	29,000	32,000			1201						323		
7-1576-01	三段式玉入れ台 1セット 20085	62,000	71,300									293		
7-182-01	PFA 大型瓶 3L	61,900	73,700	1856	1856									
7-182-02	PFA 大型瓶 5L	68,100	81,100	1856	1856									
7-182-03	PFA 大型瓶 2L	49,300	61,700	1856	1856									
7-1864-01	経絡楽美用エクステンションチューブ(EXチューブ) EOG減菌済 500mm 50本入 60-130	10,000	10,500					1429				459		
7-1864-02	経絡楽美用エクステンションチューブ(EXチューブ) EOG減菌済 700mm 50本入 60-131	10,000	10,500					1429				459		
7-1864-03	経絡楽美用エクステンションチューブ(EXチューブ) EOG減菌済 1000mm 50本入 60-132	10,000	10,500					1429				459		
7-1864-04	経絡楽美用エクステンションチューブ(EXチューブ) EOG減菌済 500mm 50本入 60-133	10,000	10,500					1429				459		
7-1864-05	経絡楽美用エクステンションチューブ(EXチューブ) EOG減菌済 1000mm 50本入 60-134	10,000	10,500					1429				459		
7-190-05	シリンダー (PFA製) 200mL	27,700	46,700	2087	2087									
7-190-06	シリンダー (PFA製) 300mL	29,900	49,300	2087	2087									
7-190-07	シリンダー (PFA製) 500mL	37,600	64,200	2087	2087									
7-190-08	シリンダー (PFA製) 1L	61,800	91,000	2087	2087									
7-190-09	シリンダー (PFA製) 2L	86,100	135,000	2087	2087									
7-191-01	ビーカー 50mL (フッ素樹脂製)	1,730	1,990	2066	2066									
7-191-02	ビーカー 100mL (フッ素樹脂製)	1,930	2,220	2066	2066									
7-191-03	ビーカー 200mL (フッ素樹脂製)	3,160	3,640	2066	2066									
7-191-04	ビーカー 300mL (フッ素樹脂製)	3,860	4,440	2066	2066									
7-191-05	ビーカー 500mL (フッ素樹脂製)	6,080	7,000	2066	2066									
7-191-06	ビーカー 1000mL (フッ素樹脂製)	11,700	13,500	2066	2066									
7-191-07	ビーカー 2000mL (フッ素樹脂製)	23,400	27,000	2066	2066									
7-217-04	回転子フットホール用 15 x φ6mm	690	720	266	266									
7-225-11	回転子取り出し棒 (フッ素樹脂製) 13.5型	2,300	2,700	269	269									
7-225-12	回転子取り出し棒 (フッ素樹脂製) 8型	1,900	2,300	269	269									
7-225-13	回転子取り出し棒 (フッ素樹脂製) ストレート8型	2,500	3,300	269	269									
7-230-01	PTFE攪拌装置セット 450mm シール24/32mm T1	16,100	24,200	222	222									
7-230-02	PTFE攪拌装置セット 500mm シール24/32mm T2	21,500	32,300	222	222									
7-230-03	PTFE攪拌装置セット 600mm シール24/32mm T3	22,900	34,400	222	222									
7-230-04	PTFE攪拌装置セット 450mm シール29/38mm T4	16,800	25,200	222	222									
7-230-05	PTFE攪拌装置セット 500mm シール29/38mm T5	22,700	34,100	222	222									
7-230-06	PTFE攪拌装置セット 600mm シール29/38mm T6	23,800	35,700	222	222									
7-231-01	PTFE被覆攪拌減圧装置 400mm シール24/32mm A1	25,500	38,300	222	222									
7-231-02	PTFE被覆攪拌減圧装置 450mm シール24/32mm A2	26,600	39,900	222	222									
7-231-03	PTFE被覆攪拌減圧装置 450mm シール29/32mm A3	27,700	41,600	222	222									
7-231-04	PTFE被覆攪拌減圧装置 500mm シール24/32mm A4	30,200	45,300	222	222									
7-231-05	PTFE被覆攪拌減圧装置 500mm シール29/32mm A5	31,400	47,100	222	222									
7-231-06	PTFE被覆攪拌減圧装置 600mm シール24/32mm A6	36,400	54,600	222	222									
7-231-07	PTFE被覆攪拌減圧装置 600mm シール29/32mm A7	34,600	51,900	222	222									
7-232-01	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 450mm	10,800	16,200	222	222									
7-232-02	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 500mm	15,700	23,600	222	222									
7-232-03	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 600mm	17,000	25,500	222	222									
7-232-04	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 700mm	20,500	30,800	222	222									
7-232-05	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 800mm	24,000	36,000	222	222									
7-232-11	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 交換用羽根 (80mm)	3,000	4,500	222	222									
7-232-12	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 交換用羽根 (120mm)	4,200	6,300	222	222									
7-232-13	PTFE攪拌棒 (羽根付き) 交換用羽根 (150mm)	4,800	7,200	222	222									
7-233-01	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 350mm	10,900	16,400	222	222									
7-233-02	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 400mm	11,000	16,500	222	222									
7-233-03	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 450mm	12,000	18,000	222	222									
7-233-04	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 500mm	18,000	27,000	222	222									
7-233-05	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 600mm	20,000	30,000	222	222									
7-233-11	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 交換用羽根 (80mm)	3,000	4,500	222	222									
7-233-12	PTFE被覆攪拌棒 (羽根付き) 交換用羽根 100mm	3,600	5,400	222	222									
7-235-01	攪拌羽根 50 x 19 x 3mm	480	580	221	221									
7-235-02	攪拌羽根 60 x 19 x 4mm	480	580	221	221									
7-235-03	攪拌羽根 75 x 20 x 4mm	510	620	221	221									
7-235-04	攪拌羽根 90 x 24 x 4mm	650	780	221	221									
7-235-05	攪拌羽根 125 x 30 x 5mm	1,700	2,040	221	221									
7-241-01	COPINセット 123mm	2,700	3,240	3386	3386									
7-2642-01	吸引カテテル 5FR 灰色 50本 23618	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-02	吸引カテテル 6FR 薄緑 50本 23651	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-03	吸引カテテル 8FR 薄青 50本 23652	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-04	吸引カテテル 10FR 黒 50本 23606	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-05	吸引カテテル 12FR 白 50本 23654	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-06	吸引カテテル 14FR 緑 50本 23655	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-07	吸引カテテル 16FR 橙色 50本 23656	3,500	3,700			1467							478	
7-2642-08	吸引カテテル 18FR 紫 50本 23657	3,500	3,700			1467							478	
7-286-01	YK接続3方コック (接続型) 6mm	13,400	20,100	2297	2297									
7-286-02	YK接続3方コック (接続型) 8mm	14,600	21,900	2297	2297									
7-286-03	YK接続3方コック (接続型) 10mm	15,800	23,700	2297	2297									
7-286-04	YK接続3方コック (接続型) 12mm	16,800	25,200	2297	2297									
7-286-05	YK接続3方コック (接続型) 8mm	18,000	27,000	2297	2297									
7-286-06	YK接続3方コック (接続型) 8mm	20,300	30,500	2297	2297									
7-286-07	YK接続3方コック (接続型) 10mm	20,500	30,800	2297	2297									
7-286-08	YK接続3方コック (接続型) 12mm	21,800	32,700	2297	2297									
7-2994-01	LED耳鏡 Z50-2	30,000	46,500			848								
7-2995-01	マクロビユー ベーシック Z38-2	40,000	53,900			848								
7-2995-02	マクロビユー プラス Z38-3	60,000	67,500			848								
7-2995-11	Examiner キット 11840-1EX	10,000	11,300			846								
7-2995-12	ルミビユークリアスベキュラ 2.75mm 680個入 52432-CLR-2	7,500	8,500			848								
7-2995-13	ルミビユークリアスベキュラ 4.25mm 680個入 52434-CLR-2	7,500	8,500			848								
7-2995-14	ハンドルセット USB充電器付 719-3	60,000	67,500			846								
7-2995-15	ユニバーサルデスクチャージャー 719-DSK-J	40,000	45,000			846								
7-304-01	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 1/8B 1.59 x 3.17 φ mm 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	12,500	14,400	2261	2261									
7-304-02	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 1/4B 3.17 x 6.35 φ mm 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	43,600	50,200	2261	2261									
7-304-03	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 3/8B 6.35 x 9.52 φ mm 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	60,000	69,100	2261	2261									
7-304-04	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 1/2B 9.52 x 12.7 φ mm 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	86,100	99,100	2261	2261									
7-304-05	ナフロン (R) BTチューブ 4A 2 x 4 φ 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	16,300	18,800	2261	2261									
7-304-06	ナフロン (R) BTチューブ 6A 3 x 6 φ 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	39,000	44,900	2261	2261									
7-304-07	ナフロン (R) BTチューブ 8A 5 x 8 φ 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	51,400	59,200	2261	2261									
7-304-08	ナフロン (R) BTチューブ 10A 7 x 10 φ 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	61,200	70,400	2261	2261									
7-304-09	ナフロン (R) BTチューブ 12A 9 x 12 φ 1巻 (10m) TOMBO No.9003-BT	72,700	83,700	2261	2261									
7-304-10	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 1/8B 1.59 x 3.17 φ mm TOMBO No.9003-BT	1,440	1,680	2261	2261									
7-304-11	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 1/4B 3.17 x 6.35 φ mm TOMBO No.9003-BT	4,960	5,710	2261	2261									
7-304-12	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 3/8B 6.35 x 9.52 φ mm TOMBO No.9003-BT	6,730	7,750	2261	2261									
7-304-13	ナフロン (R) BTチューブ (インチサイズ) 1/2B 9.52 x 12.7 φ mm TOMBO No.9003-BT	9,570	11,100	2261	2261									
7-304-14	ナフロン (R) BTチューブ 4A 2 x 4 φ TOMBO No.9003-BT	1,760	2,050	2261	2261									
7-304-15	ナフロン (R) BTチューブ 6A 3 x 6 φ TOMBO No.9003-BT	4,320	4,980	2261	2261									
7-304-16	ナフロン (R) BTチューブ 8A 5 x 8 φ TOMBO No.9003-BT	5,740	6,630	2261	2261									
7-304-17	ナフロン (R) BTチューブ 10A 7 x 10 φ TOMBO No.9003-BT	6,950	8,010	2261	2261									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークラフ 2016 頁	サニークラフ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	感染症対策 用品/パンフ 頁	ウェルビー ング/パンフ 頁
7-358-01	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.05 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	5,080	5,610	2368	2368									
7-358-02	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.1 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	1,100	1,230	2368	2368									
7-358-03	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.2 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	2,110	2,330	2368	2368									
7-358-04	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.3 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	3,310	3,660	2368	2368									
7-358-05	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.5 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	5,520	6,090	2368	2368									
7-358-06	ナフロン(R)テープ(PTFE) 1.0 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	10,900	12,100	2368	2368									
7-358-07	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.05 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	730	830	2368	2368									
7-358-08	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.08 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	970	1,070	2368	2368									
7-358-09	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.13 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	1,320	1,460	2368	2368									
7-358-10	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.15 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	1,880	2,080	2368	2368									
7-358-11	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.18 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	1,980	2,200	2368	2368									
7-358-12	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.4 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	4,190	4,620	2368	2368									
7-358-13	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.8 x 300mm x 1m TOMBO No.9001	8,470	9,340	2368	2368									
7-358-14	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.08 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	8,160	9,000	2368	2368									
7-358-15	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.1 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	8,370	9,210	2368	2368									
7-358-16	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.13 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	10,900	12,100	2368	2368									
7-358-17	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.15 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	15,100	16,700	2368	2368									
7-358-18	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.18 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	16,200	17,900	2368	2368									
7-358-19	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.2 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	17,400	19,200	2368	2368									
7-358-20	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.3 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	27,700	30,500	2368	2368									
7-358-21	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.4 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	34,700	38,200	2368	2368									
7-358-22	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.5 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	46,200	50,900	2368	2368									
7-358-23	ナフロン(R)テープ(PTFE) 0.8 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	70,500	77,600	2368	2368									
7-358-24	ナフロン(R)テープ(PTFE) 1.0 x 300mm x 10m TOMBO No.9001	92,400	102,000	2368	2368									
7-359-01	ナフロン(R)シート(PTFE) 1 x 300 x 300	2,700	2,980	2368	2368									
7-359-02	ナフロン(R)シート(PTFE) 1 x 500 x 500	6,850	7,550	2368	2368									
7-359-03	ナフロン(R)シート(PTFE) 1 x 1000 x 1000	24,800	27,300	2368	2368									
7-360-01	ナフロン(R)シート(PTFE) 2 x 300 x 300	5,500	6,060	2368	2368									
7-360-02	ナフロン(R)シート(PTFE) 2 x 500 x 500	12,800	15,300	2368	2368									
7-360-03	ナフロン(R)シート(PTFE) 2 x 1000 x 1000	47,200	52,000	2368	2368									
7-361-01	ナフロン(R)シート(PTFE) 3 x 300 x 300	8,500	9,380	2368	2368									
7-361-02	ナフロン(R)シート(PTFE) 3 x 500 x 500	20,800	24,600	2368	2368									
7-361-03	ナフロン(R)シート(PTFE) 3 x 1000 x 1000	69,700	76,700	2368	2368									
7-362-01	ナフロン(R)シート(PTFE) 4 x 300 x 300	8,990	9,910	2368	2368									
7-362-02	ナフロン(R)シート(PTFE) 4 x 500 x 500	25,900	28,500	2368	2368									
7-362-03	ナフロン(R)シート(PTFE) 4 x 1000 x 1000	93,300	103,000	2368	2368									
7-363-01	ナフロン(R)シート(PTFE) 5 x 300 x 300	13,500	14,900	2368	2368									
7-363-02	ナフロン(R)シート(PTFE) 5 x 500 x 500	33,700	37,100	2368	2368									
7-363-03	ナフロン(R)シート(PTFE) 5 x 1000 x 1000	111,000	123,000	2368	2368									
7-364-01	ナフロン(R)シート(PTFE) 10 x 300 x 300	25,400	30,500	2368	2368									
7-364-02	ナフロン(R)シート(PTFE) 10 x 500 x 500	63,600	76,400	2368	2368									
7-364-03	ナフロン(R)シート(PTFE) 10 x 1000 x 1000	252,000	303,000	2368	2368									
7-364-01	運動棒 650 x 110 x 100 (高さ10cmタイプ) 10本組	67,500	70,000			1183								
7-364-02	運動棒 650 x 110 x 150 (高さ15cmタイプ) 5本組	45,800	48,000			1183								
7-368-01	LIFESTOCK ライフストック ウォーターブレイク	29,600	30,900											
7-368-01	加圧ポンプ/加圧バッグCS 加圧ポンプ	12,000	12,600										275	
7-368-02	加圧ポンプ/加圧バッグCS 加圧バッグCS-N	7,000	7,350										459	
7-374R-01	あとみろ履帯タイプ 標準(兼縮木)	18,200	20,000										308	
7-402B-01	フ素樹脂ブラシ 薄型	13,900	17,400	2706	2706									
7-402B-02	フ素樹脂ブラシ 標準型 B	13,900	17,400	2706	2706									
7-4479-01	ペッドサイドメッセンジャーホルダー A5サイズ	530	550			1701								
7-4479-02	ペッドサイドメッセンジャーホルダー B5サイズ	650	680			1701								
7-4602-01	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) 足首20(27HPa) ブラック S JP-A20K1B	4,100	4,310			1153								
7-4602-02	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) 足首20(27HPa) ブラック M JP-A20K2B	4,100	4,310			1153								
7-4602-03	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) 足首20(27HPa) ブラック L JP-A20K3B	4,100	4,310			1153								
7-4602-04	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) 足首20(27HPa) ブラック 2L JP-A20K4B	4,100	4,310			1153								
7-4603-01	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) シルクレーベンージュ S JP-U20KSS	3,300	3,470			1153								
7-4603-02	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) シルクレーベンージュ M JP-U20KMS	3,300	3,470			1153								
7-4603-03	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) シルクレーベンージュ L JP-U20KLS	3,300	3,470			1153								
7-4604-01	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) ブラック S JP-U20KSB	3,300	3,470			1153								
7-4604-02	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) ブラック M JP-U20KMB	3,300	3,470			1153								
7-4604-03	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ20 (ハイクラスタイプ) ブラック L JP-U20KLB	3,300	3,470			1153								
7-4608-01	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ30 (ハイクラスタイプ) シルクレーベンージュ S JP-U30KSS	4,600	4,830			1153								
7-4608-02	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ30 (ハイクラスタイプ) シルクレーベンージュ M JP-U30KMS	4,600	4,830			1153								
7-4608-03	弾性ストレッチャー ショーツ フォル アンド ショーツ30 (ハイクラスタイプ) シルクレーベンージュ L JP-U30KLS	4,600	4,830			1153								
7-4613-01	ウロガードフラス (閉鎖式導尿バッグ) UD-BE3012P	2,750	2,890			1908								
7-4613-02	ウロガードフラス (閉鎖式導尿バッグ) 新鮮尿採取口あり UD-BE3011P	2,750	2,890			1908								
7-4613-03	ウロガードフラス (閉鎖式導尿バッグ) 新鮮尿採取口なし UD-BE3012P	2,400	2,520			1908								
7-4614-01	吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 8Fr x 400mm SF-SE0814R	3,250	3,420			1467							478	
7-4614-02	吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 10Fr x 400mm SF-SE1014R	3,250	3,420			1467							478	
7-4614-03	吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 12Fr x 400mm SF-SE1214R	3,250	3,420			1467							478	
7-4614-04	吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 14Fr x 400mm SF-SE1414R	3,250	3,420			1467							478	
7-4614-05	吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 16Fr x 400mm SF-SE1614R	3,250	3,420			1467							478	
7-4614-06	吸引カテーテル サフィード 気管内挿管用 6Fr x 300mm SF-SE0630RM	5,000	5,250			1467							478	
7-4614-07	吸引カテーテル サフィード 気管内挿管用 8Fr x 400mm SF-SE0834R	4,000	4,200			1467							478	
7-4614-08	吸引カテーテル サフィード 気管内挿管用 10Fr x 500mm SF-SE1035R	4,000	4,200			1467							478	
7-4614-09	吸引カテーテル サフィード 気管内挿管用 12Fr x 500mm SF-SE1235R	4,000	4,200			1467							478	
7-4614-10	吸引カテーテル サフィード 気管内挿管用 14Fr x 500mm SF-SE1435R	4,000	4,200			1467							478	
7-4616-01	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 女性向け 8Fr (Φ2.7mm) SF-ND0811S	2,150	2,250			1899								
7-4616-02	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 女性向け 10Fr (Φ3.3mm) SF-ND1011S	2,150	2,250			1899								
7-4616-03	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 女性向け 12Fr (Φ4.0mm) SF-ND1211S	2,150	2,250			1899								
7-4616-04	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 女性向け 14Fr (Φ4.7mm) SF-ND1411S	2,150	2,250			1899								
7-4617-01	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 男性向け 8Fr (Φ2.7mm) SF-ND0832S	2,150	2,250			1899								
7-4617-02	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 男性向け 10Fr (Φ3.3mm) SF-ND1032S	2,150	2,250			1899								
7-4617-03	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 男性向け 12Fr (Φ4.0mm) SF-ND1232S	2,150	2,250			1899								
7-4617-04	ネトロンカテーテル (自己導尿タイプ) 男性向け 14Fr (Φ4.7mm) SF-ND1432S	2,150	2,250			1899								
7-4618-01	テルモ挿血針・ホルダー同梱セット MN-HD2138MS	4,500	4,730			1418								
7-4618-02	テルモ挿血針・ホルダー同梱セット MN-HD2238MS	4,500	4,730			1418								
7-4618-11	テルモ挿血針・ホルダー同梱セット MN-HD2000S	4,700	4,940			1418								
7-4619-01	連絡管 テルフュージョン (びん針) 針型 x2 クレンジメし 100本入 TC-00501K	4,800	5,040			1419								
7-4619-02	連絡管 テルフュージョン (びん針) プラスチック型 x2 クレンジメし 50本入 TC-00503B	2,400	2,520			1419								
7-4619-03	連絡管 テルフュージョン (びん針) バグ型-針型 クレンジメし 50本入 TC-00506B	2,750	2,890			1419								
7-4619-04	連絡管 テルフュージョン (びん針) スリムプラスチック型 x2 クレンジメし 100本入 TC-00507K	4,800	5,040			1419								
7-4620-01	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン スリッパタイプ 0.5mL 1箱 (25本入) TS-WR0525	6,375	6,700			1421								
7-4620-02	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン ロックタイプ 0.5mL 1箱 (25本入) TS-WR0525L	7,000	7,350			1421								
7-4620-03	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン スリッパタイプ 1.7mL 1箱 (25本入) TS-WR1725	6,375	6,700			1421								
7-4620-04	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン ロックタイプ 1.7mL 1箱 (25本入) TS-WR1725													



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークース 2016 頁	サニークース 2020 頁	設備2022 頁	アズビエA 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	感染対策用 用品/パンフ 頁	ウェルビー ング/パンフ 頁
7-4623-01	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Cタイプ(大) 21G×3/4(19mm) SV-S21BL	5,000	5,250			1414								
7-4623-02	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Cタイプ(大) 22G×3/4(19mm) SV-S22BL	5,000	5,250			1414								
7-4623-03	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Cタイプ(大) 23G×3/4(19mm) SV-S23BL	5,000	5,250			1414								
7-4623-04	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Dタイプ(小) 21G×5/8(16mm) SV-S21EL	5,000	5,250			1414								
7-4623-05	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Dタイプ(小) 22G×5/8(16mm) SV-S22EL	5,000	5,250			1414								
7-4623-06	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Dタイプ(小) 23G×5/8(16mm) SV-S23EL	5,000	5,250			1414								
7-4623-07	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Dタイプ(小) 25G×5/8(16mm) SV-S25EL	5,000	5,250			1414								
7-4623-08	シユアシールドSVセット(針刺し防止機構付)Dタイプ(小) 27G×1/2(13mm) SV-S27EL	5,000	5,250			1414								
7-4624-01	サーフロー&F(静脈留置針) 18G・1/4(32mm) SR-FF1832	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-02	サーフロー&F(静脈留置針) 18G・2(51mm) SR-FF1851	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-03	サーフロー&F(静脈留置針) 18G・2 1/2(64mm) SR-FF1864	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-04	サーフロー&F(静脈留置針) 20G・1/4(32mm) SR-FF2032	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-05	サーフロー&F(静脈留置針) 20G・2(51mm) SR-FF2051	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-06	サーフロー&F(静脈留置針) 22G・1(25mm) SR-FF2225	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-07	サーフロー&F(静脈留置針) 22G・1 1/4(32mm) SR-FF2232	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-08	サーフロー&F(静脈留置針) 24G・3/4(19mm) SR-FF2419	10,500	11,050			1415						456		
7-4624-09	サーフロー&F(静脈留置針) 小ウイング付き 24G・3/4(19mm) SR-FF2419W	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-01	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 18G・1 1/4(32mm) SR-FS1832	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-02	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 18G・2(51mm) SR-FS1851	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-03	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 18G・2 1/2(64mm) SR-FS1864	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-04	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 20G・1 1/4(32mm) SR-FS2032	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-05	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 20G・2(51mm) SR-FS2051	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-06	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 22G・1(25mm) SR-FS2225	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-07	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 22G・1 1/4(32mm) SR-FS2232	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-08	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 24G・3/4(19mm) SR-FS2419	10,500	11,050			1415						456		
7-4625-09	サーフローフラッシュ(静脈留置針) 24G・3/4(19mm) 小ウイング付き SR-FS2419W	10,500	11,050			1415						456		
7-4626-01	テルモ翼付静注針 Cタイプ(大) 21G×3/4(19mm) SV-21CLK	3,500	3,680			1414								
7-4626-02	テルモ翼付静注針 Cタイプ(大) 22G×3/4(19mm) SV-22CLK	3,500	3,680			1414								
7-4626-03	テルモ翼付静注針 Cタイプ(大) 23G×3/4(19mm) SV-23CLK	3,500	3,680			1414								
7-4626-04	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 21G×5/8(16mm) SV-21DLK	3,500	3,680			1414								
7-4626-05	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 22G×5/8(16mm) SV-22DLK	3,500	3,680			1414								
7-4626-06	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 23G×5/8(16mm) SV-23DLK	3,500	3,680			1414								
7-4626-07	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 25G×5/8(16mm) SV-25DLK	3,500	3,680			1414								
7-4631-01	電子血圧計 アームイン 本体 ES-P2020ZZ	16,500	15,900			818							434	
7-4679-01	カテラン針 18G 70mm RB 2002	2,250	2,370			1413								
7-4679-02	カテラン針 19G 70mm RB 2021	2,250	2,370			1413								
7-4679-03	カテラン針 20G 70mm RB 2005	2,250	2,370			1413								
7-4679-04	カテラン針 21G 60mm RB 2006	2,000	2,100			1413								
7-4679-05	カテラン針 21G 70mm RB 2007	2,250	2,370			1413								
7-4679-06	カテラン針 22G 60mm RB 2009	2,000	2,100			1413								
7-4679-07	カテラン針 22G 60mm SB 2016	2,000	2,100			1413								
7-4679-08	カテラン針 22G 70mm RB 2010	2,250	2,370			1413								
7-4679-09	カテラン針 22G 70mm SB 2017	2,250	2,370			1413								
7-4679-10	カテラン針 23G 60mm RB 2022	2,000	2,100			1413								
7-4679-11	カテラン針 23G 60mm SB 2024	2,000	2,100			1413								
7-4679-12	カテラン針 23G 70mm RB 2023	2,250	2,370			1413								
7-4681-01	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 18G 3/4(19mm) 04-018	4,500	4,750			1415								
7-4681-02	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 19G 3/4(19mm) 04-009	4,500	4,750			1415								
7-4681-03	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 20G 3/4(19mm) 04-020	4,500	4,750			1415								
7-4681-04	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 21G 3/4(19mm) 04-021	4,500	4,750			1415								
7-4681-05	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 22G 3/4(19mm) 04-022	4,500	4,750			1415								
7-4681-06	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 23G 3/4(19mm) 04-013	4,500	4,750			1415								
7-4681-07	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 24G 3/4(19mm) 04-014	4,500	4,750			1415								
7-4681-08	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 25G 3/4(19mm) 04-015	4,500	4,750			1415								
7-4681-09	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 27G 3/4(19mm) 04-027	4,500	4,750			1415								
7-4681-10	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 21G 5/8(16mm) 04-031	4,500	4,750			1415								
7-4681-11	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 22G 5/8(16mm) 04-032	4,500	4,750			1415								
7-4681-12	PSVセット(翼状針) ソフトコネクター 23G 5/8(16mm) 04-043	4,500	4,750			1415								
7-4682-01	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 18G 3/4(19mm) 04-450	4,500	4,750			1415								
7-4682-02	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 19G 3/4(19mm) 04-469	4,500	4,750			1415								
7-4682-03	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 20G 3/4(19mm) 04-452	4,500	4,750			1415								
7-4682-04	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 21G 3/4(19mm) 04-453	4,500	4,750			1415								
7-4682-05	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 22G 3/4(19mm) 04-454	4,500	4,750			1415								
7-4682-06	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 23G 3/4(19mm) 04-473	4,500	4,750			1415								
7-4682-07	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 24G 3/4(19mm) 04-474	4,500	4,750			1415								
7-4682-08	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 25G 3/4(19mm) 04-475	4,500	4,750			1415								
7-4682-09	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 27G 3/4(19mm) 04-458	4,500	4,750			1415								
7-4682-10	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 21G 5/8(16mm) 04-459	4,500	4,750			1415								
7-4682-11	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 22G 5/8(16mm) 04-460	4,500	4,750			1415								
7-4682-12	PSVセット(翼状針) ハードコネクター 23G 5/8(16mm) 04-463	4,500	4,750			1415								
7-4684-01	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®18×2 1/2 09-037	6,500	6,850			1416								
7-4684-02	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®18×2 1/4 09-038	6,500	6,850			1416								
7-4684-03	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®18×2 1/2 09-039	6,500	6,850			1416								
7-4684-04	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®18×2 09-040	6,500	6,850			1416								
7-4684-05	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®18×1 1/4 09-041	6,500	6,850			1416								
7-4684-06	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®20×2 09-042	6,500	6,850			1416								
7-4684-07	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®20×1 1/4 09-043	6,500	6,850			1416								
7-4684-08	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®22×1 09-045	6,500	6,850			1416								
7-4684-09	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®22×1 1/4 09-046	6,500	6,850			1416								
7-4684-10	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®24×1 09-047	6,500	6,850			1416								
7-4684-11	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®24×3/4 09-048	6,500	6,850			1416								
7-4684-12	セーフレットキャス(静脈留置針) NIC®26×3/4 09-049	6,500	6,850			1416								
7-4685-01	連結管 びん針(金風)タイプ 50本入 15005	2,750	2,900			1419								
7-4685-02	連結管 びん針(プラスチック)タイプ 50本入 15006	2,500	2,650			1419								
7-4685-03	連結管 びん針(プラスチック)、クランプ付タイプ 50本入 15018	3,000	3,150			1419								
7-4686-01	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ30 (インテグリスタイプ) 足首圧27°40hPa) フラック SS JP-A30K1B	5,700	5,990			1153								
7-4686-02	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ30(インテグリスタイプ) 足首圧27°40hPa) フラック S JP-A30K2B	5,700	5,990			1153								
7-4686-03	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ30 (インテグリスタイプ) 足首圧27°40hPa) フラック M JP-A30K3B	5,700	5,990			1153								
7-4686-04	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ30 (インテグリスタイプ) 足首圧27°40hPa) フラック L JP-A30K4B	5,700	5,990			1153								
7-4686-05	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ30 (インテグリスタイプ) 足首圧27°40hPa) フラック 2L JP-A30K5B	5,700	5,990			1153								
7-4687-01	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ40 (インテグリスタイプ) 足首圧40°53hPa) フラック SS JP-A40K1B	7,200	7,560			1153								
7-4687-02	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ40 (インテグリスタイプ) 足首圧40°53hPa) フラック S JP-A40K2B	7,200	7,560			1153								
7-4687-03	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ40 (インテグリスタイプ) 足首圧40°53hPa) フラック M JP-A40K3B	7,200	7,560			1153								
7-4687-04	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ40 (インテグリスタイプ) 足首圧40°53hPa) フラック L JP-A40K4B	7,200	7,560			1153								
7-4687-05	弾性スチキング ショット フォール アビシヨ40 (インテグリスタイプ) 足首圧40°53hPa) フラック 2L JP-A40K5B	7,200	7,560			1153								
7-4688-01	エクステンションチューブ EX1-50AH	4,500	4,750			1420						457		







品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	感染症対策 用品/パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-958-03	経絡栄養用輸液セット ワンタッチコネクタ EOG減菌済 1150mm 50本入 60-152	12,000	12,600			1429						459		
7-958-04	経絡栄養用輸液セット ワンタッチコネクタ EOG減菌済 1900mm 50本入 60-153	12,000	12,600			1429						459		
7-9604-01	腕抑制帯 マンシェット対応・前方ベルト付き KA221	12,000	16,000			608								
7-9604-02	腕抑制帯 両腕タイプ・前方ベルト付き KA222	12,000	16,000			608								
7-9605-01	小児産産用シートくらら着 S920	28,000	32,000			609								
7-968-01	ユーティリティ・ウォーカー オリジナル MUW-1	68,000	71,000			1834								
7-968-02	ユーティリティ・ウォーカー オリジナル 膝裏ボンベバスケット付き MUW-O-1	82,000	85,000			1834								
7-968-03	ユーティリティ・ウォーカー 吸引器(メラサキウム)搭載可 MUWS-1	72,500	75,500			1834								
7-968-04	ユーティリティ・ウォーカー 吸引器搭載可 膝裏ボンベバスケット付き MUWS-O-1	86,500	89,500			1834								
7-976-01	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 1mL 100本入 60-002	16,000	16,800			1436						463		
7-976-02	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 2.5mL 100本入 60-012	8,500	9,000			1436						463		
7-976-03	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 5mL 100本入 60-052	9,500	10,000			1436						463		
7-976-04	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 10mL 100本入 60-062	11,100	11,700			1436						463		
7-976-05	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 20mL 50本入 60-072	7,250	7,650			1436						463		
7-976-06	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 30mL 50本入 60-082	9,250	9,750			1436						463		
7-976-07	ENシリンジ(キャップ付き) γ線減菌済(個包装) 50mL 25本入 60-092	5,380	5,650			1436						463		
7-977-01	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 1mL 100本入 60-001	11,500	12,100			1436						463		
7-977-02	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 2.5mL 100本入 60-011	4,000	4,200			1436						463		
7-977-03	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 5mL 100本入 60-051	5,000	5,300			1436						463		
7-977-04	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 10mL 100本入 60-061	6,600	7,000			1436						463		
7-977-05	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 20mL 50本入 60-071	5,000	5,250			1436						463		
7-977-06	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 30mL 50本入 60-081	7,000	7,350			1436						463		
7-977-07	ENシリンジ(キャップなし) 電子線減菌済(個包装) 50mL 25本入 60-091	4,250	4,480			1436						463		
7-977-08	ENシリンジ用キャップ 電子線減菌済 個包装無し 50個入 60-003	1,000	1,050			1436						463		
7-977-09	ENシリンジ用キャップ 電子線減菌済 個包装付き 50個入 60-004	2,250	2,370			1436						463		
8-1038-32	ポータブル送排風機 17/20(m <sup>3</sup> /min) 230mmダクト SJF-200L1	55,500	57,200	3046	3046		381							
8-1038-34	ポータブル送排風機 28/34(m <sup>3</sup> /min) 280mmダクト SJF-250L1	62,000	64,000	3046	3046		381							
8-1038-35	ポータブル送排風機 44/53(m <sup>3</sup> /min) 320mmダクト SJF-300L1	71,900	74,000	3046	3046		381							
8-1038-41	ポータブル送排風機 20/24(m <sup>3</sup> /min) 230mmダクト SJF-200RS-1	31,500	32,500	3046	3046		381							
8-1038-42	ポータブル送排風機 35/40(m <sup>3</sup> /min) 280mmダクト SJF-250RS-1	33,200	34,200	3046	3046		381							
8-1038-43	ポータブル送排風機 50/58(m <sup>3</sup> /min) 320mmダクト SJF-300RS-1	36,400	37,500	3046	3046		381							
8-1309-01	入浴介助エプロン (面ファスナータイプ) ピンク/ M 402	4,000	4,400			1983						143		
8-1309-02	入浴介助エプロン (面ファスナータイプ) ピンク/ L 402	4,000	4,400			1983						143		
8-1309-03	入浴介助エプロン (面ファスナータイプ) ピンク/ LL 402	4,500	4,800			1983						143		
8-1388-01	T-A-T抑制帯 2790Q(手首用)	11,000	13,000			610								
8-1388-02	T-A-T抑制帯 2791Q(足首用)	11,000	13,000			610								
8-1389-01	ペッド・車いす用ベスト抑制帯 3053 S	6,000	7,200			609								
8-1389-02	ペッド・車いす用ベスト抑制帯 3053 M	6,000	7,200			609								
8-1389-03	ペッド・車いす用ベスト抑制帯 3053 L	6,000	7,200			609								
8-1391-01	車椅子用補助帯 3658S-M	4,000	5,000			1830								434
8-1540-32	健太郎(自動血圧計) プリント用紙 10巻入 COL-RPAP-NO16	8,000	9,500			806								
8-1699-01	カテーテル用シリンジ 20mL(DS20mL)カテーテル押子イエロー 50本入 08-774	5,000	5,250			1410								
8-1699-02	カテーテル用シリンジ 30mL(DS30mL)カテーテル 50本入 08-873	7,000	7,350			1410								
8-1699-03	カテーテル用シリンジ 30mL(DS30mL)カテーテル押子イエロー 50本入 08-874	7,000	7,350			1410								
8-1699-04	カテーテル用シリンジ 50mL(DS50mL)カテーテル 25本入 08-973	4,250	4,480			1410								
8-1699-05	カテーテル用シリンジ 50mL(DS50mL)カテーテル押子イエロー 25本入 08-974	4,250	4,480			1410								
8-1701-13	シリンジ(針付き) 2.5mL 21G 1/1/2(38mm) RB 100本入 08-111	2,900	3,050			1410								
8-1701-14	シリンジ(針付き) 5mL 21G 1/1/2(38mm) RB 100本入 08-516	3,400	3,570			1410								
8-1701-15	シリンジ(針付き) 20mL 21G 1/1/2(38mm) RB 50本入 08-718	3,300	3,500			1410								
8-1701-21	シリンジ(針付き) 1mL(ショート予筋挿挿用) 23G 1/2(25mm) RB 100本入 08-382	2,900	3,050			1410								
8-1701-22	シリンジ(針付き) 1mL(ショート予筋挿挿用) 25G 1/2(25mm) RB 100本入 08-385	2,900	3,050			1410								
8-1701-25	シリンジ(針付き) 1mL(ツベルクリン用) 28G 1/2(13mm) SB 100本入 08-016	3,400	3,570			1410								
8-1701-26	シリンジ(針付き) 2.5mL 22G 1/1/4(32mm) RB 100本入 08-112	2,900	3,050			1410								
8-1701-27	シリンジ(針付き) 2.5mL 23G 1/2(25mm) RB 100本入 08-128	2,900	3,050			1410								
8-1701-28	シリンジ(針付き) 2.5mL 25G 1/2(25mm) RB 100本入 08-125	2,900	3,050			1410								
8-1701-29	シリンジ(針付き) 5mL 22G 1/1/4(32mm) RB 100本入 08-514	3,400	3,570			1410								
8-1701-30	シリンジ(針付き) 10mL 21G 1/1/2(38mm) RB 100本入 08-616	4,500	4,730			1410								
8-1701-31	シリンジ(針付き) 10mL 22G 1/1/4(32mm) RB 100本入 08-614	4,500	4,730			1410								
8-1701-32	シリンジ(針付き) 20mL 22G 1/1/4(32mm) RB 50本入 08-714	3,300	3,500			1410								
8-1702-25	注射針 フローマックス 20G 1/2(13mm) RB 1003	800	910			1412						456		
8-1702-31	注射針 フローマックス 18G 1/1/2(38mm) RB 1001	800	910			1412						456		
8-1702-32	注射針 フローマックス 19G 1/1/2(38mm) RB 1031	800	910			1412						456		
8-1702-33	注射針 フローマックス 20G 1/1/2(38mm) RB 1004	800	910			1412						456		
8-1702-34	注射針 フローマックス 21G 1/2(13mm) RB 1005	800	910			1412						456		
8-1702-35	注射針 フローマックス 21G 5/8(16mm) RB 1006	800	910			1412						456		
8-1702-36	注射針 フローマックス 21G 1/1/2(38mm) RB 1007	800	910			1412						456		
8-1702-37	注射針 フローマックス 22G 1/1/4(32mm) RB 1008	800	910			1412						456		
8-1702-38	注射針 フローマックス 22G 1/1/2(38mm) RB 1009	800	910			1412						456		
8-1702-39	注射針 フローマックス 23G 1/2(25mm) RB 1038	800	910			1412						456		
8-1702-40	注射針 フローマックス 23G 1/1/4(32mm) RB 1039	800	910			1412						456		
8-1702-41	注射針 フローマックス 24G 1/2(25mm) RB 1040	800	910			1412						456		
8-1702-42	注射針 フローマックス 24G 1/1/4(32mm) RB 1041	800	910			1412						456		
8-1702-43	注射針 フローマックス 25G 5/8(16mm) RB 1042	800	910			1412						456		
8-1702-44	注射針 フローマックス 25G 1/2(25mm) RB 1043	800	910			1412						456		
8-1702-45	注射針 フローマックス 26G 1/2(13mm) RB 1044	800	910			1412						456		
8-1702-46	注射針 フローマックス 27G 1/2(13mm) RB 1017	800	910			1412						456		
8-1702-47	注射針 フローマックス 18G 1/1/2(38mm) SB 1018	800	910			1412						456		
8-1702-48	注射針 フローマックス 21G 1/1/2(38mm) SB 1022	800	910			1412						456		
8-1702-49	注射針 フローマックス 22G 1/1/4(32mm) SB 1023	800	910			1412						456		
8-1702-50	注射針 フローマックス 22G 1/1/2(38mm) SB 1024	800	910			1412						456		
8-1702-51	注射針 フローマックス 23G 1/1/4(32mm) SB 1045	800	910			1412						456		
8-1702-52	注射針 フローマックス 26G 1/2(13mm) SB 1046	800	910			1412						456		
8-1702-54	注射針 フローマックス 27G 3/4(19mm) SB 1028	800	910			1412						456		
8-1806-01	ゴール(セーフティアイウェア) 507	1,800	2,100			558								
8-2260-01	プロシエア減菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) M	7,800	9,220			1607								
8-2260-02	プロシエア減菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) L	7,800	9,240			1607								
8-2260-03	プロシエア減菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) LL	7,800	9,260			1607								
8-2430-13	シリンジ(針なし) 2.5mL ロック(中口) 100本入 8138	2,300	2,420			1410								
8-2430-14	シリンジ(針なし) 5mL ロック(中口) 100本入 8505	2,700	2,840			1410								
8-2430-15	シリンジ(針なし) 10mL ロック(中口) 100本入 8655	3,900	4,100			1410								
8-2430-16	シリンジ(針なし) 20mL ロック(中口) 50本入 8755	3,250	3,450			1410								
8-2430-17	シリンジ(針なし) 30mL ロック(中口) 50本入 8855	7,000	7,350			1410								
8-2430-18	シリンジ(針なし) 50mL ロック(中口) 25本入 8955	4,250	4,480			1410								
8-2430-21	シリンジ(針なし) 1mL(ショート予筋挿挿用) ルアーチップ(中口) 100本入 8350	2,100	2,210			1410								
8-2430-22	シリンジ(針なし) 1mL(ショート予筋挿挿用) ルアーチップ(中口) 100本入 8010	2,600	2,730			1410								
8-2430-23	シリンジ(針なし) 2.5mL ルアーチップ(中口) 100本入 8100	2,100	2,210			1410								
8-2430-25	シリンジ(針なし) 5mL ルアーチップ(中口) 100本入 8549	2,600	2,730			1410					</			

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	脱糖2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	感染症対策 用品/ヘルプ 頁	ウェルビーイング ヘルプ 頁
8-5148-03	衝撃吸収マット(アルテラワンダーマット) 500×1000×5mm ブラウン UMW-03	8,800	9,680			1689						180		
8-5148-04	衝撃吸収マット(アルテラワンダーマット) 750×1500×5mm ブラウン UMW-04	18,000	19,800			1689						180		
8-5149-01	病院用エコログス(BAHADIR(R)) グリーン/23.0~24.0cm Y981.36	6,500	8,900			2045								
8-5149-02	病院用エコログス(BAHADIR(R)) グリーン/24.5~25.0cm Y981.38	6,500	8,900			2045								
8-5149-03	病院用エコログス(BAHADIR(R)) グリーン/26.0~26.5cm Y981.40	6,500	8,900			2045								
8-5149-04	病院用エコログス(BAHADIR(R)) グリーン/27.0~28.0cm Y981.42	6,500	8,900			2045								
8-5150-01	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ブルー/23.0~24.0cm Y982.36	6,500	8,900			2045								
8-5150-02	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ブルー/24.5~25.0cm Y982.38	6,500	8,900			2045								
8-5150-03	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ブルー/26.0~26.5cm Y982.40	6,500	8,900			2045								
8-5150-04	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ブルー/27.0~28.0cm Y982.42	6,500	8,900			2045								
8-5151-01	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ピンク/23.0~24.0cm Y986.36	6,500	8,900			2045								
8-5151-02	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ピンク/24.5~25.0cm Y986.38	6,500	8,900			2045								
8-5151-03	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ピンク/26.0~26.5cm Y986.40	6,500	8,900			2045								
8-5151-04	病院用エコログス(BAHADIR(R)) ピンク/27.0~28.0cm Y986.42	6,500	8,900			2045								
8-5723-08	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-20GX3/4-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-09	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-20GX1-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-10	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX5/8-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-11	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX1-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-12	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX1 1/2-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-13	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-24GX5/8-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-14	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-24GX3/4-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-15	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-20GX3/4-450	6,000	6,300			1426								
8-5723-16	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX3/4-450	6,000	6,300			1426								
8-5723-17	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX3/4-450	6,000	6,300			1426								
8-5723-18	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX1-450	6,000	6,300			1426								
8-5723-19	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-24GX3/4-450	6,000	6,300			1426								
8-5723-20	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX3/4-100	6,000	6,300			1426								
8-5723-22	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX5/8-200Y	7,500	7,880			1426								
8-5723-24	コレスニードルセット(ポート用注入器具) CFW-22GX3/4-200Y	7,500	7,880			1426								
8-6077-01	馬方ふろい φ180	30,000	33,600			341								
86-4015-42	APC Anti-Mouse Foxp3 Antibody[3G3] 200T0ests E-AB-F1238E	57,000	61,000	1780	1780									
86-4370-33	Rat thyroxine,T4 ELISA Kit 96T CSB-E05082z	71,000	78,000	1780	1780									
86-4370-42	Rat Tri-iodothyronine,T3 ELISA Kit 96T CSB-E05085r	71,000	78,000	1780	1780									
86-4370-99	Rat Thyroid Stimulating Hormone,TSH ELISA Kit 96T CSB-E05115r	118,000	130,000	1780	1780									
86-4383-39	Bovine progesterone,PROG ELISA Kit 96T CSB-E08172b	89,000	98,000	1780	1780									
86-4383-90	Human calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit 96T CSB-E08210h	142,000	156,000	1780	1780									
86-4387-24	Fish Cortisol ELISA Kit 96T CSB-E08487f	71,000	78,000	1780	1780									
86-4398-54	Human ReverseTri-iodothyronine,rT3 ELISA Kit 96T CSB-E09485h	142,000	156,000	1780	1780									
86-4402-76	Human Lipopolysaccharides,LPS ELISA Kit 96T CSB-E09945h	142,000	156,000	1780	1780									
86-4422-89	Rat Keratin, type I cytoskeletal 18 fragment (K18-Asp396)ELISA Kit 96T CSB-E13708r	142,000	156,000	1780	1780									
86-4426-38	Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA Kit 96T CSB-E14081h	142,000	156,000	1780	1780									
86-4696-68	AAV1-Null (1e11 VG) IE11GC 0311	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-69	AAV2-Null (1e11 VG) IE11GC 0312	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-70	AAV3-Null (1e11 VG) IE11GC 0313	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-71	AAV4-Null (1e11 VG) IE11GC 0314	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-72	AAV5-Null (1e11 VG) IE11GC 0315	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-73	AAV6-Null (1e11 VG) IE11GC 0316	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-74	AAV8-Null (1e11 VG) IE11GC 0318	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-75	AAV9-Null (1e11 VG) IE11GC 0319	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-76	AAV1-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0321	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-77	AAV2-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0322	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-78	AAV3-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0323	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-79	AAV4-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0324	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-80	AAV5-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0325	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-81	AAV6-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0326	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-82	AAV8-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0328	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-83	AAV9-CMV-GFP (1e11 VG) IE11GC 0329	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-84	AAV1-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0331	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-85	AAV2-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0332	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-86	AAV3-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0333	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-87	AAV4-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0334	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-88	AAV5-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0335	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-89	AAV6-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0336	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-90	AAV8-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0338	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-91	AAV9-CMV-lacZ (1e11 VG) IE11GC 0339	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-92	AAV1-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0341	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-93	AAV2-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0342	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-94	AAV3-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0343	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-95	AAV4-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0344	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-96	AAV5-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0345	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-97	AAV6-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0346	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-98	AAV8-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0348	122,000	147,000	1773	1773									
86-4696-99	AAV9-CMV-Luc (1e11 VG) IE11GC 0349	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-01	AAV1-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0351	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-02	AAV2-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0352	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-03	AAV3-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0353	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-04	AAV4-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0354	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-05	AAV5-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0355	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-06	AAV6-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0356	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-07	AAV8-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0358	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-08	AAV9-DS-GFP (1e11 VG) IE11GC 0359	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-09	AAV1-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0371	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-10	AAV2-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0372	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-11	AAV3-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0373	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-12	AAV4-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0374	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-13	AAV5-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0375	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-14	AAV6-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0376	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-15	AAV8-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0378	122,000	147,000	1773	1773									
86-4697-16	AAV9-CAG-GFP (1e11 VG) IE11GC 0379	122,000	147,000	1773	1773									
86-6674-10	GSK3b (Phospho-Ser9) Antibody 100ul 11002	56,000	64,000	1781	1781									
86-6675-63	HER2 (Phospho-Tyr1248) Antibody 100ul 11079	56,000	64,000	1781	1781									
86-6676-18	Tau (Phospho-Thr181) Antibody 100ul 11107	56,000	64,000	1781	1781									
86-6676-86	Lck (Phospho-Tyr394) Antibody 100ul 11144	56,000	64,000	1781	1781									
86-6678-16	NF-kappa B-p65 (Phospho-Ser528) Antibody 100ul 11217	56,000	64,000	1781	1781									
86-6679-55	GSK3a/b (Phospho-Tyr279/216) Antibody 100ul 11301	56,000	64,000	1781	1781									
86-6682-70	Tau (Phospho-Thr217) Antibody 100ul 11224	56,000	64,000	1781	1781									
86-6683-19	PEK/PERK (Phospho-Thr982) Antibody 100ul 11751	56,000	64,000	1781	1781									



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニークラス 2016 頁	サニークラス 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	感染対策用 品目別 頁	ウェルビーイング ページ 頁
8-7025-22	テルモ電子血圧計 ES-H56D	31,000	32,550											428
8-7200-02	松葉杖用カバー グリップカバー	600	850			1858								244
8-7288-01	レッグバンド レベル1(黄) YK135986	2,250	2,900	3118	3118									314
8-7288-02	レッグバンド レベル2(橙) YK135987	2,450	3,400	3118	3118	1192								314
8-7288-03	レッグバンド レベル3(緑) YK135988	2,800	3,950	3118	3118	1192								314
8-7288-04	レッグバンド レベル4(青) YK135989	3,200	4,500	3118	3118	1192								314
8-7288-05	レッグバンド レベル5(紫) YK135990	3,600	5,000	3118	3118	1192								314
8-7486-11	アネロイド血圧計(デュラショック・ハンド型) 成人用(中) カフ付き DS58-11	35,700	39,500			788								
8-7486-21	アネロイド血圧計(デュラショック・ハンド型) ゲージのみ DS58	29,400	32,500			788								
8-7487-02	アネロイド血圧計(デュラショック・ポケット型) ゲージのみ(レーザー刻印) DS48A	31,500	34,900			786								
8-7487-25	DS44チューブアダプタ送気球付き IDSJC	1,800	2,100			786								
8-7487-26	フレックスポート用アクセサリDS44・45・48用)DS45チューブアダプタ送気球付き(小) IDSAS	2,700	3,100			786								
8-7487-27	DS45チューブアダプタ送気球付き(大) IDSAL	3,400	3,900			786								
8-7487-28	洗浄用カポポートプラグ(フレックスポートカフ用) 5082-159	740	900			786								
8-7546-01	アネロイド血圧計(デュラショック・ハンド型) TR-1型 成人用(中) カフ付き 5098-27	26,300	29,100			788								
8-7546-02	アネロイド血圧計(デュラショック・ハンド型) TR-1型 小児用(中) カフ付き 5098-29	25,800	28,600			788								
8-7546-11	アネロイド血圧計(デュラショック・ハンド型) TR-1型 ゲージのみ 5098-31	21,000	23,300			788								
8-7574-01	フレックスポートリニューザブルカフ 新生児用 チューブなし REUSE-06	3,600	3,900			787								
8-7574-02	フレックスポートリニューザブルカフ 乳幼児用 チューブなし REUSE-07	3,800	4,100			787								
8-7574-03	フレックスポートリニューザブルカフ 小児用(小) チューブなし REUSE-08	4,000	4,300			787								
8-7574-04	フレックスポートリニューザブルカフ 小児用(中) チューブなし REUSE-09	4,200	4,500			787								
8-7574-05	フレックスポートリニューザブルカフ 成人用(小) チューブなし REUSE-10	4,400	4,800			787								
8-7574-06	フレックスポートリニューザブルカフ 成人用(中) チューブなし REUSE-11	4,600	5,000			787								
8-7574-07	フレックスポートリニューザブルカフ 成人用(大) チューブなし REUSE-12	4,800	5,200			787								
8-7574-08	フレックスポートリニューザブルカフ 大腿部用 チューブなし REUSE-13	8,200	8,800			787								
8-7582-01	フレックスポートチューブキット 新生児用 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-06-1TP	3,800	4,100			787								
8-7582-02	フレックスポートチューブキット 乳幼児用 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-07-1TP	4,000	4,300			787								
8-7582-03	フレックスポートチューブキット 小児用(小) 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-08-1TP	4,200	4,500			787								
8-7582-04	フレックスポートチューブキット 小児用(中) 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-09-1TP	4,400	4,800			787								
8-7582-05	フレックスポートチューブキット 成人用(小) 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-10-1TP	4,600	5,000			787								
8-7582-06	フレックスポートチューブキット 成人用(中) 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-11-1TP	4,800	5,200			787								
8-7582-07	フレックスポートチューブキット 成人用(大) 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-12-1TP	5,000	5,400			787								
8-7582-08	フレックスポートチューブキット 大腿部用 1チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-13-1TP	8,400	9,000			787								
8-7683-01	フレックスポートチューブキット 乳幼児用 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-07-2TP	4,000	4,300			787								
8-7683-02	フレックスポートチューブキット 小児用(小) 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-08-2TP	4,200	4,500			787								
8-7683-03	フレックスポートチューブキット 小児用(中) 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-09-2TP	4,400	4,800			787								
8-7683-04	フレックスポートチューブキット 成人用(小) 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-10-2TP	4,600	5,000			787								
8-7683-05	フレックスポートチューブキット 成人用(中) 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-11-2TP	4,800	5,200			787								
8-7683-06	フレックスポートチューブキット 成人用(大) 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-12-2TP	5,000	5,400			787								
8-7683-07	フレックスポートチューブキット 大腿部用 2チューブ ルアーロックコネクタ付 REUSE-13-2TP	8,400	9,000			787								
8-7699-01	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 乳幼児用 REUSE-07-2TPE	4,000	4,300			787								
8-7699-02	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 小児用(小) REUSE-08-2TPE	4,200	4,500			787								
8-7699-03	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 小児用(中) REUSE-09-2TPE	4,400	4,800			787								
8-7699-04	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 成人用(小) REUSE-10-2TPE	4,600	5,000			787								
8-7699-05	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 成人用(中) REUSE-11-2TPE	4,800	5,200			787								
8-7699-06	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 成人用(大) REUSE-12-2TPE	5,000	5,400			787								
8-7699-07	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 大腿部用 REUSE-13-2TPE	8,400	9,000			787								
8-7751-01	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 小児用(小) REUSE-08-1SC	4,200	4,500			787								
8-7751-02	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 小児用(中) REUSE-09-1SC	4,400	4,800			787								
8-7751-03	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 成人用(小) REUSE-10-1SC	4,600	5,000			787								
8-7751-04	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 成人用(中) REUSE-11-1SC	4,800	5,200			787								
8-7751-05	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 成人用(大) REUSE-12-1SC	5,000	5,400			787								
8-7751-06	フレックスポート(TM)リニューザブルカフ カフ+チューブ 大腿部用 REUSE-13-1SC	8,400	9,000			787								
8-7786-01	フレックスポートディスプレイ SOFT06	21,000	22,500			787								
8-7786-02	フレックスポートディスプレイ SOFT-07	21,000	22,500			787								
8-7786-03	フレックスポートディスプレイ SOFT08	21,000	22,500			787								
8-7786-04	フレックスポートディスプレイ SOFT-09	21,000	22,500			787								
8-7786-05	フレックスポートディスプレイ SOFT-10	30,000	32,100			787								
8-7786-06	フレックスポートディスプレイ SOFT-11	30,000	32,100			787								
8-7786-07	フレックスポートディスプレイ SOFT-12	30,000	32,100			787								
8-7786-08	フレックスポートディスプレイ SOFT13	40,000	42,800			787								
8-7814-01	アネロイド血圧計(デュラショック・ゲージ体設高精度) ゲージのみ DS45	10,400	11,500			786								
8-7845-01	防水シーツ(ホワイト) 501	2,100	2,300			1712							169	
8-7845-02	防水シーツ(クリーム) 501	2,100	2,300			1712							169	
8-7904-01	皮下脂肪測定器 R-358	25,000	39,800			914								
8-7953-01	フレックスポート用1チューブ ロング10本 1-TPS	3,000	3,300			786								
8-7953-02	フレックスポート用2チューブ ルアー10本 2-SRC	4,000	4,400			786								
8-7953-03	フレックスポート用2チューブ ロング10本 2-TPSC	4,000	4,400			786								
8-7953-04	フレックスポート用1チューブ ネジ式10本 1-SC	4,000	4,400			786								
8-7953-04	フレックスポート用アクセサリ(DS44・45・48用) DS48チューブアダプタ送気球付き(中) ISRCS	2,700	3,100			786								
8-7953-05	フレックスポート用アクセサリ(DS44・45・48用) DS48チューブアダプタ送気球付き(大) ISRCL	3,400	3,900			786								
8-7953-11	エアリリースバルブ付き送気球(中) 5098-01	3,300	3,600			786								
8-7958-02	シャープセフティコンテナー 1L 8900SA 1L	400	480			592								
8-7958-03	シャープセフティコンテナー 2L 1522SA 2L	550	720			592								
8-7958-04	シャープセフティコンテナー 5L 8950SA 5L	750	1,050			592								
8-7958-05	シャープセフティコンテナー 8L 89651 8L	980	1,200			592								
8-7958-06	シャープセフティコンテナー 8L 8970 8L	980	1,250			592								
8-7958-07	シャープセフティコンテナー 12L 8527R 12L	1,500	1,800			592								
8-7984-01	ディスプレイ直線鏡筒 φ19×250mm 53130	58,400	64,600			1662								
8-7984-02	ディスプレイ直線鏡筒 φ19×100mm 53110	35,700	39,500			1662								
8-7984-11	3.5Vニッケル充電式ハンドル 71000-C	27,300	30,800			850								
8-7988-01	EVAたたみマット 半巻(2枚組) 940×940×15mm 58536	14,200	16,600			258								
8-7988-02	EVAたたみマット 1巻 940×1840×15mm 58537	14,200	16,600			258								
8-7994-01	保育用ベッド(ワンタッチナーサリ) マット付き 56363	121,000	123,000			1080								
8-7994-11	保育用ベッド 敷きふとん 57408	7,500	8,090			1080								
8-7994-12	保育用ベッド 掛ふとん 57409	7,800	8,390			1080								
8-8026-01	クリンスベックディスプレイボード用ディスプレイ 590(シリーズ) 小(白) 24本×4箱入 59000	26,000	29,300			1657								
8-8026-02	クリンスベックディスプレイボード用ディスプレイ 590(シリーズ) 中(グリーン) 24本×4箱入 59001	26,000	29,300			1657								
8-8026-03	クリンスベックディスプレイボード用ディスプレイ 590(シリーズ) 大(ブルー) 19本×4箱入 59004	36,000	40,500			1657								
8-8026-06	クリンスベックディスプレイボード用ディスプレイ 590(シリーズ) 特小(イエロー) 24本×4箱 590XS	30,000	33,800			1657								
8-8244-01	ソフトイヤーチップ(エリートハーベード)DLX用) L ブラック 5079-336	1,800	2,100			777								
8-8244-05	ソフトイヤーチップ(エリートハーベード)DLX用) L グレー 5079-233	1,800	2,100			777								
8-8244-06	ソフトイヤーチップ(エリートハーベード)DLX用) S グレー 5079-314	1,800	2,100			777								
8-8245-01	ソフトイヤーチップ(プロフェッショナル用) L ブラック 5079-386	1,800	2,100			777								
8-8245-05	ソフトイヤーチップ(プロフェッショナル用) L グレー 5079-170	1,800	2,100			777								
8-8245-06	ソフトイヤーチップ(プロフェッショナル用) S グレー 5079-313	1,800	2,100			777								
8-8293-31	スポットチェックモニターカフ Sサイズ COL-CUFF-FS	5,000	6,000			806								
8-8293-32	スポットチェックモニターカフ Mサイズ COL-CUFF-FM	6,000	7,000			806								
8-8293-33	スポットチェックモニターカフ Lサイズ COL-CUFF-FL	10,000	11,000			806								
8-8441-01	薬品開設セット 1セット	50,700	53,200			347								
8-8578-11	アルティママット(オーバーレイフィルムマット) 830×1910×25mm UMLOS-83	58,000	63,800			186								
8-8578-12	アルティママット(オーバーレイフィルムマット) 900×1910×25mm UMLOS-90	58,000	63,800			186								
8-9291-11	経絡検査バッグ シンバータイプ ECG減菌着 500mL 25枚入 60-100	10,000	10,500			1429								
89-6570-57	SynFire 神経細胞 共培養キット(MEA) 1010-7.5	700,000</												



2022年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機體2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズピュア 2021 頁	アズツール 2021 頁	ナビ動2023 頁	感染症対策 用品/ヘルフ 頁	ウェルビー ング/ヘルフ 頁
9-4010-07	シューズ 28.0cm PA9650S	12,000	15,600	3212	3212									
9-4010-08	シューズ 29.0cm PA9650S	14,400	18,720	3212	3212									
9-4011-01	ロングブーツ 23.0cm PA9601	9,600	12,500	3212	3212									
9-4011-02	ロングブーツ 24.0cm PA9601	9,600	12,500	3212	3212									
9-4011-03	ロングブーツ 25.0cm PA9601	9,600	12,500	3212	3212									
9-4011-04	ロングブーツ 26.0cm PA9601	9,600	12,500	3212	3212									
9-4011-05	ロングブーツ 27.0cm PA9601	9,600	12,500	3212	3212									
9-4011-06	ロングブーツ 28.0cm PA9601	9,600	12,500	3212	3212									
9-4011-07	ロングブーツ 29.0cm PA9601	11,520	15,000	3212	3212									
9-4011-08	ロングブーツ 30.0cm PA9601	11,520	15,000	3212	3212									
9-4026-11	導電袋 100×150mm 0.05mm MKB-1	1,200	1,460	3335	3335									
9-4026-12	導電袋 150×200mm 0.05mm MKB-3	2,080	2,540	3335	3335									
9-4026-13	導電袋 200×300mm 0.05mm MKB-4	3,700	4,480	3335	3335									
9-4026-14	導電袋 300×450mm 0.05mm MKB-6	7,800	9,550	3335	3335									