お得意先様 各位

アズワン株式会社 営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、 一部の商品につき、2023年2月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、 弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となってきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2021
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログ2021
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

2023年2月1日



品書	南品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 音	サンクアスト 2023	ナビス2022 質	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020 ■	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 買	レンタル2021 夏	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルピーイ ングパンフ 買
0-2588-24	ショードック*R*スーパー 42655・(結替)	880	930	t .	-		-	~		~	_	398		-	
0-3122-01 0-3122-02	カルテフォルダー CF-A4L-2C 200枚入 CF-A4L-2C(200) カルテフォルダー CF-A4L-2C 500枚入 CF-A4L-2C(500)	28,000 68,000	36,000 76,500				278 278								
0-3122-03	カルテフォルダー CF-A4L-3R 200枚入 CF-A4L-3R(200)	40,000	44,000				278								
0-3122-04 0-3577-01	カルテフォルダー CF-A4L-3R 500枚入 CF-A4L-3R(500) さらし 33cm×10m 004-040600	100,000	110,000				278 1444								
0-4127-01	知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き	2,560	3,280			858									
0-459-11 0-459-12	卓上煮沸消毒器 800W AT-30 卓上煮沸消毒器 1000W AT-36	53,600 59,950	57,200 63,600			1509 1509									
0-459-13	卓上煮沸消毒器 1200W AT-40	65,300	69,000			1509									
0-4597-01 0-4597-02	角型滅菌カスト(フタ・底開閉式) 300×150×115mm KK-1 角型滅菌カスト(フタ・底開閉式) 300×120×75mm KK-2	12,800 10,200	14,100 11,300			1511 1511									
0-5031-01	手洗ブラシ滅菌ケース(センサー式) カスト(15個用) KB-15	61,000	64,100			1581									
0-5031-02 0-5031-03	手洗ブラシ減菌ケース(センサー式) KB-15・KB-15S用壁掛ホルダ KB-151 手洗ブラシ減菌ケース(センサー式) KB-15・KB-15S用スタンド KB-152	114,000 148,000	120,000 156,000			1581 1581									
0-5031-07	手洗ブラシ減菌ケース(センサー式) カスト(10個用) KB-15S	61,000	64,100			1581									
0-5031-11 0-5689-13	手洗ブラシ滅菌ケース カスト用替フィルター KB-1 ナーステーブル(スタンダード) 1800×900×750mm TNS-1800L-C	4,800 92,000	5,040 116,000			1581 148									
0-5689-14	ナーステーブル(スタンダード) 1800×900×900mm TNS-1800H-C	95,000	120,000			148									
0-5689-15 0-5689-16	ナーステーブル(スタンダード) 1800×1200×750mm TNW-1800L-C ナーステーブル(スタンダード) 1800×1200×900mm TNW-1800H-C	111,000 114,000	137,000			148									
0-5689-17	ナーステーブル(スタンダード) 2400×1200×750mm TNW-2400L-C	135,000	162,000			148									
0-5689-18 0-5689-21	ナーステーブル(スタンダード) 2400×1200×900mm TNW-2400H-C ナーステーブル(スタンダード) 1500×900×750mm TNS-1500L-C	137,000 86,000	165,000 110,000			148									
0-5689-22	ナーステーブル(スタンダード) 1500×900×900mm TNS-1500H-C	89,000	113,000			148									
0-6529-01 0-6529-02	抗菌防臭加エスリッパ(茶) 348583 抗菌防臭加エスリッパ(赤) 348581	940 940	1,090			2059 2059						516 516			
0-6529-03	抗菌防臭加工スリッパ(青) 348585	940	1,090			2059						516			
0-6529-04 0-6529-05	抗菌防臭加エスリッパ(緑) 348584 抗菌防臭加エスリッパ(ベージュ) 348582	940 940	1,090			2059 2059						516 516			
0-6531-01	ディスポスリッパ(1足入) 345350	200	280			2060						310			
0-6874-01 0-6874-02	ガラスネプライザー L型 01080040 ガラスネプライザー V型 01080041	3,400 3,400	6,000 6,000			1455 1455									
0-6874-02	電動噴霧器 フォグマスタ トライジェット トライジェット(R)6208	98,000	115,000			484	364								
0-7279-02	電動噴霧器 フォグマスタ マイクロジェット 高濃度微量散布方式 マイクロジェット(R)7401 電動噴霧器 フォグマスタ FMJR(ジュニア)	120,000	140,000			484 484	364								
0-7279-03 0-7754-11	電助嗅病器 フォクマスタ FMJR(シュニア) スマートオージオ (1人用スタンダード) SA-1	39,000 98,000	42,000 120,000			484 877									
0-7754-12 0-7754-13	スマートオージオ (2人用スタンダード) SA-2	118,000	142,000 150,000			877 877									
0-7754-13	スマートオージオ (1人用・JQA校正モデル) SA-1J スマートオージオ (2人用・JQA校正モデル) SA-2J	124,000 155,000	185,000			877									
0-7754-15	スマートオージオ(一般健康診断選別用オージオメータ規格適合)SA-CI	230,000	278,000			877									
0-7937-01 0-7937-02	ナーステーブル (パソコン対応型) 1500×900×900mm TNS-1590 ナーステーブル (パソコン対応型) 1800×900×900mm TNS-1890	119,000 125,000	135,000 152,000			150 150									
0-9224-01	カラーセット台(C-208) ホワイト 416×300×890mm 12081	22,000	29,800			203									
0-9224-02 0-9224-03	カラーセット台(C-208) ピンク 416×300×890mm 12082 カラーセット台(C-208) ブルー 416×300×890mm 12083	22,000 22,000	29,800 29,800			203									
0-9224-04	カラーセット台(C-208) イエロー 416×300×890mm 12085	22,000	29,800			203									
0-9225-01 0-9225-02	カラーセット台(C-161) ホワイト 485×300×895mm 11611 カラーセット台(C-161) ピンク 485×300×895mm 11612	21,000 21,000	28,000 28,000			203									
0-9225-03	カラーセット台(C-161) ブルー 485×300×895mm 11613	21,000	28,000			203									
0-9225-04 0-9226-01	カラーセット台(C-161) イエロー 485×300×895mm 11615 セット台用オプション メッシュラック 白 225×87×120mm 80231 白	21,000 1,800	28,000 2,180			203						343			
0-9228-02	セット台用オプション スプレーホルダー 白 260×110×110mm 80121 白	3,500	4,200			203									
0-9229-01 0-9230-01	セット台用オブション ノンスリップマット 200×300mm 80220 セット台用オブション ワゴンポケット クリア 295×3×500mm 80141 クリア	900 5,000	1,080 6,000			203									
0-9239-01	スターカティングチェアー ブラック 60000	28,000	36,400			748									
0-9239-02	スターカティングチェアー ブルー 60003 スターカティングチェアー ブラウン 60007	28,000 28,000	36,400 36,400			748 748									
0-9239-04	スターカティングチェアー ホワイト 60001	28,000	36,400			748									
0-9239-05 0-9239-06	スターカティングチェアー ピンク 60009 スターカティングチェアー ベージュ 60008	28,000 28,000	36,400 36,400			748 748									
0-9478-01	ガラスネブライザー 平型 01080042	3,900	6,000			1455									
0-9479-01	ガラスネブライザー 喉頭用 01080043 ガラスネブライザー 鼻用 大 01080044	3,400 3,400	5,830 5.830			1455 1455									
0-9480-02	ガラスネブライザー 鼻用 中 01080045	3,400	5,830			1455									
0-9480-03 0-9583-01	ガラスネブライザー 鼻用 小 01080046 ソルスパタオルホルダー TW-H11D	3,400 280,000	5,830 287,000			1455 1581									
0-9583-11	ソルスパタオルホルダー 専用スタンド TW-SI1D	64,000	67,100			1581									
0-9583-12 0-9584-01	ソルスパタオルホルダー 専用殺菌灯(交換用) TUV-6W ソルスパタオルホルダー 専用滅菌タオル TW-160	7,200 42,000	7,560 46,200			1581 1581									
0-9586-01	ソフトスクラブブラシ ソフト13	800	880			1580									
0-9895-01 0-9895-03	ジェルパッド ドーナツ型 SK-22 ジェルパッド カットリング型 SK-22-1	22,000 22,000	24,500 24,500			1557 1557									
0-9895-06	ジェルパッド 正方形 SK-24	19,000	21,000			1557									
0-9895-07 1-1369-01	ジェルパッド 膝裏サポート用 SK-25 ポリイミドテーブ 0.055mm×10mm×30m KS-100055-1	14,500 1,650	16,000 1,750	2347	2347	1557 2463									
1-1369-02	ポリイミドテープ 0.055mm×20mm×30m KS-200055-1	3,000	3,200	2347	2347	2463									
1-1369-03 1-1369-04	ポリイミドテープ 0.055mm×10mm×30m KS-100055-3 ポリイミドテープ 0.055mm×20mm×30m KS-200055-3	4,400 8,000	4,700 8,500	2347 2347	2347 2347	2463 2463									
1-1456-01	ペーパーレスレコーダー(6点入力式記録計) TRM2006A000T-Z	180,000	199,000	650	650										
1-1456-02 1-1657-08	ベーパーレスレコーダー(12点入力式記録計) TRM2012A000T-Z クリーンブーツ 長 FS664C 28.0cm FS664C-01 28	240,000 16,360	265,000 17,670	650 3214	650 3214										
1-1824-01	小型デジタルマノメータ HT-1500NL	89,000	99,000	810	810										
1-1824-02 1-1824-03	小型デジタルマノメータ HT-1500NM 小型デジタルマノメータ HT-1500NH	49,000 69,000	54,000 77,000	810 810	810 810										
1-1824-04	小型デジタルマノメータ HT-1500NS	73,000	79,000	810	810										
1-2077-11	ピッタリ手袋(15G指先コート) L 10双入 2993 ピッタリ手袋(15G指先コート) M 10双入 2993	2,000 2,000	2,270 2,270	2922 2922	2922 2922										
1-2077-13	ビッタリ手袋(15G指先コート) S 10双入 2993	2,000	2,270	2922	2922										
1-2099-08 1-2118-11-20	クリーンブーツ 短 FS665C 28.0cm FS665C-01 28 コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVT2201JP	14,400 52,300	15,550 55,000	3214 502	3214 502										
1-2118-12-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVT4201JP	55,300	58,200	502	502										
1-2118-13-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVT12000JP コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	62,400 51,700	65,900 54,400	502 502	502 502										
1-2185-21-22	恒温水槽 点検検査書付 HB-1400X	98,000	102,400	82	82										
1-2236-01 1-2366-03	マイクロプレートシェーカー 6780-4 29312 電圧/電流ロガー LS200-V(30)	145,000 19,800	155,000 21,800	278 801	278 801										
1-2593-01	防炎エプロン 袖無し FAP-201	5,900	6,530	2968	2968										
1-2593-02	防炎エブロン 袖付き FAP-501 L 防炎エブロン 袖付き FAP-501 LL	9,000 9,900	9,900 10,800	2968 2968	2968 2968										
1-2621-01	ビッタリ手袋(18G) 10双入 2989-18G L	2,000	2,250	2922	2922										
1-2621-02	ピッタリ手袋(18G) 10双入 2989-18G M ピッタリ手袋(18G) 10双入 2989-18G S	2,000 2,000	2,250 2,250	2922 2922	2922										
1-2621-03 1-2714-01	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 1.59×3.17mm TOMBO No.9003-PFA	1,230	1,420	2922	2922 2261										
1-2714-02 1-2714-03	†プロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 3.17×6.35mm TOMBO No.9003-PFA †プロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 3.96×6.35mm TOMBO No.9003-PFA	3,570 2,560	4,110 2,950	2261 2261	2261 2261										
1-2714-03	ナプロン(R)PFAチューン(インチサイズ) 3.96×6.35mm TOMBO No,9003-PFA ナプロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 4.35×6.35mm TOMBO No,9003-PFA	2,560 2,470	2,950 2,850	2261	2261 2261										
1-2714-05 1-2714-06	サフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 6.35×9.52mm TOMBO No.9003-PFA サフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 7.52×9.52mm TOMBO No.9003-PFA	5,090 2,890	5,860 3,330	2261 2261	2261 2261										
1-2714-06	ナプロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 7.52×9.52mm TOMBO No,9003-PFA ナプロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 9.52×12.7mm TOMBO No,9003-PFA	5,200	5,980	2261	2261										

品書	育品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 夏	サンクアスト 2023 夏	ナピス2022 買	サニーフーズ 2016 買	プリカニーフーズ 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 買	ナビ助2023 買	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ 買	ウェルピーイ ングパンフ 夏
1-2714-08	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 10.7×12.7mm TOMBO No.9003-PFA	4,310	4,960	2261	2261		^	^			^			^	^
1-2714-09	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 15.88×19.05mm TOMBO No.9003-PFA	9,480	11,000	2261	2261										
1-2715-02 1-2715-03	ナフロン(R)PFAチューブ 2×3φ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 2×4φ TOMBO No.9003-PFA	500 860	580 990	2261 2261	2261 2261										
1-2715-04 1-2715-05	ナフロン(R)PFAチューブ 3×4¢ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 3×5¢ TOMBO No.9003-PFA	510 1,110	590 1,280	2261 2261	2261 2261										
1-2715-06	ナフロン(R)PFAチューブ 4×5φ TOMBO No.9003-PFA	610	710	2261	2261										
1-2715-07	ナフロン(R)PFAチューブ 4×6φ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 5×6φ TOMBO No.9003-PFA	1,220 740	1,410	2261 2261	2261 2261										
1-2715-09	ナフロン(R)PFAチューブ 5×7φ TOMBO No.9003-PFA	1,560	1,800	2261	2261										
1-2715-10 1-2715-11	ナフロン(R)PFAチューブ 6×8¢ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 7×8¢ TOMBO No.9003-PFA	1,770	2,040 1,250	2261 2261	2261 2261										
1-2715-12 1-2715-13	ナフロン(R)PFAチューブ 8×10φ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 9×10φ TOMBO No.9003-PFA	2,110 1,230	2,430 1,420	2261 2261	2261 2261										
1-2715-14	ナフロン(R)PFAチューブ 10×12 φ TOMBO №.9003-PFA	2,550	2,940	2261	2261										
1-2715-15	ナフロン(R)PFAチューブ 11×12¢ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 11×13¢ TOMBO No.9003-PFA	1,550 2,990	1,790 3,440	2261 2261	2261 2261										
1-2715-17	ナフロン(R)PFAチューブ 12×14φ TOMBO No.9003-PFA	3,190 6,620	3,670 7,620	2261 2261	2261 2261										
1-2715-18 1-2715-19	ナフロン(R)PFAチューブ 16×19φ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 22×25φ TOMBO No.9003-PFA	8,600	9,890	2261	2261										
1-2715-22	ナフロン(R)PFAチューブ 13×16 ¢ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 14×16 ¢ TOMBO No.9003-PFA	5,300 3,750	6,100 4,320	2261 2261	2261 2261										
1-2715-24	ナフロン(R)PFAチューブ 15×17 φ TOMBO No.9003-PFA	4,520	5,200	2261	2261										
1-2715-25 1-2715-26	ナフロン(R)PFAチューブ 15×18¢ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 16×18¢ TOMBO No.9003-PFA	6,510 4,400	7,490 5,060	2261 2261	2261 2261										
1-2715-27	ナフロン(R)PFAチューブ 17×19φ TOMBO No.9003-PFA	5,080	5,850	2261	2261										
1-2715-29 1-2716-01	ナフロン(R)PFAチューブ 20×22¢ TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFA-HGチューブ 2×3¢ 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA-HG	5,300 4,400	6,100 5,200	2261 2262	2261 2262										
1-2716-02 1-2716-03	ナフロン(R)PFA-HGチュープ 2×4 φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチュープ 3×4 φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG	6,940 4.090	8,700 5,120	2262 2262	2262 2262										
1-2716-04	ナフロン(R)PFA-HGチューブ 4×6 φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG	11,000	13,800	2262	2262										
1-2716-05 1-2716-06	ナフロン(R)PFA-HGチューブ 5×6φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ 6×8φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG	6,620 17,100	8,300 21,400	2262 2262	2262 2262										
1-2716-07	ナフロン(R)PFA-HGチューブ 8×10φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG	19,300	24,200	2262	2262										
1-2716-08 1-2716-09	ナフロン(R)PFA-HGチューブ 10×12¢ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ 12×14¢ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG	23,900 29,500	29,900 36,900	2262 2262	2262 2262										
1-2716-10 1-2716-11	ナフロン(R)PFA-HGチューブ 16×19φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ 22×25φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-HG	56,700 73,700	70,900 92,200	2262 2262	2262 2262										
1-2717-01	ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 1.59×3.17φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG	4,420	5,530	2262	2262										
1-2717-02	ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 2.17×3.17φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 3.96×6.35φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG	3,200 14,700	4,000 18,400	2262 2262	2262 2262										
1-2717-04	ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 4.35×6.35 φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG	12,500	15,700	2262	2262										
1-2717-05 1-2717-06	ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 6.35×9.52φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 7.52×9.52φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG	28,400 21,600	35,500 27,000	2262 2262	2262 2262										
1-2717-07	ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 9.52×12.7 φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 15.88×19.05 φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HI	38,500	48,200	2262	2262										
1-2717-08 1-2717-09	プリコン(R)PFA-HGチューン(インチサイズ) 15.88×19.05 φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) 22.22×25.4 φ 1巻(10m) No.9003-PFA-HG	61,200 77,700	76,500 97,200	2262 2262	2262 2262										
1-2751-01 1-2751-02	簡易真空ストップバルブ NW16 BV16A 簡易真空ストップバルブ NW16 - NW25 BV1625A	18,000 20,000	22,000 24,000	469 469	469 469										
1-2751-03	簡易真空ストップパルプ NW25 BV25A	20,000	24,000	469	469										
1-2922-01	計量カップ 500mL スペースレス 計量カップ 1000mL スペースレス	180 200	190 210	2063 2063	2063 2063										
1-3043-11	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 1L H11026015	2,670	3,900	461	461										
1-3222-11	オールステンレスハンドリフター ATH-S150SUS オールステンレスハンドリフター ATH-S250SUS	371,500 382,500	447,000 461,000	1284 1284	1284 1284										
1-3222-13 1-3339-01-20	オールステンレスハンドリフター ATH-S500SUS エコノミー台はかり(SDシリーズ) 校正証明書付 SD35JP	572,000 54,700	687,000 57,100	1284 516	1284 516										
1-3339-02-20	エコノミー台はかり(SDシリーズ) 校正証明書付 SD75JP	54,700	57,100	516	516										
1-3339-03-20	エコノミー台はかり(SDシリーズ) 校正証明書付 SD200JP エコノミー台はかり(SDシリーズ) 校正証明書付 SD75LJP	54,700 70,900	57,100 74,500	516 516	516 516										
1-3339-05-20	エコノミー台はかり(SDシリーズ) 校正証明書付 SD200LJP	83,900	87,500	516	516										
1-3538-21	pH計 本体 青 HI9811-51 pH計 本体 青 HI9812-51	40,000 40,000	46,000 46,000	665 665	665 665										
1-3538-23 1-3552-01	pH計 本体 黒 HI9813-51 ステンレスパキュームクリーナー(乾湿両用) NVC-20PA	40,000 24,800	46,000 28,000	665 2758	665 2758										
1-3862-11	滅菌済ラボマーカー 黒 PEN-40IR	2,000	2,400	1593	1593										
1-3863-01 1-4001-12	クリーンルーム用減菌テープ CR100-12WHIR 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 4L H11025013	5,850 8,240	7,050 11,900	3282 461	3282 461										
1-4251-11	アズピュア粘着マット用フレーム ブラスチックタイプ 450×900用 HRFG425111	11,900	14,300							65					
1-4251-12	アズピュア粘着マット用フレーム ブラスチックタイプ 600×900用 HRFG425112 アズピュア粘着マット用フレーム ブラスチックタイプ 600×1200用 HRFG425113	11,600	14,300 16,200							65 65					
1-4496-24 1-4496-25	紫外線LED照射器LEDへッド385・385nm用レンズ Φ3mm 紫外線LED照射器LEDへッド385・385nm用レンズ Φ6mm	32,200 32,200	40,100 40,100	385 385	385 385										
1-4496-26	紫外線LED照射器LEDヘッド365・385nm用レンズ Φ8mm	32,200	40,100	385	385										
1-4496-27 1-4496-28	紫外線LED照射器LEDへッド365・385nm用レンズ Φ10mm 紫外線LED照射器LEDへッド365・385nm用レンズ Φ12mm	32,200 32,200	40,100 40,100	385 385	385 385										
1-4766-11	アズピュアスーパーワイパー(エコノ) 6インチ スタック包装 150枚 AS606	3,600	3,960							30					
1-4766-12 1-4766-51	アズピュアスーパーワイパー(エコノ) 9インチ スタック包装 150枚 AS909 アズピュアスーパーワイパー(エコノ) 6インチ スタック包装 2250枚 AS606	6,120 37,700	6,730 41,500							30 30					
1-4766-52 1-4820-03	アズピュアスーパーワイパー(エコノ) 9インチ スタック包装 1200枚 AS909 アズピュアハンドクリーナー (中粘着) 緑 HR-150G	34,600 39,500	38,000 33,400							30 66					
1-4874-01	ローラーポンプ用チューブ (ファーメドBPT) 0.51 × 3.68 AY242605	12,800	14,100	405	405					00					
1-4874-02 1-4874-03	ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 0.79×3.97 AY242606 ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 1.59×3.18 AY242002	15,900 19,200	17,600 21,200	405 405	405 405										
1-4874-04	ローラーポンブ用チューブ(ファーメドBPT) 1.59×4.76 AY242003	18,000	19,900	405	405										
1-4874-05 1-4874-06	ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 2.38×5.56 AY242005 ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 3.18×4.76 AY242006	25,500 21,200	28,100 23,500	405 405	405 405										
1-4874-07 1-4874-08	ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 3.18×6.35 AY242007 ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 4.76×7.94 AY242012	20,100	22,200	405 405	405 405										
1-4874-09	ローラーボンノ用ナューブ(ファーメドBPT) 4.76×7.94 AY242012 ローラーボンブ用チューブ(ファーメドBPT) 6.35×9.52 AY242017	24,400	27,000	405	405										
1-4874-10 1-4874-11	ローラーポンプ用チューブ (ファーメドBPT) 6.35 × 12.70 AY242019 ローラーポンプ用チューブ (ファーメドBPT) 7.94 × 11.11 AY242022	38,300 23,300	42,200 25,700	405 405	405 405										
1-4874-12	ローラーポンプ用チューブ(ファーメドBPT) 9.52×12.70 AY242027	32,900	36,300	405	405										
1-4874-13 1-4874-14	ローラーポンブ用チューブ(ファーメドBPT) 9.52×15.88 AY242029 ローラーポンブ用チューブ(ファーメドBPT) 12.70×19.05 AY242038	36,100 45,600	39,800 50,200	405 405	405 405										
1-4874-15	ローラーポンブ用チューブ(ファーメドBPT) 15.88×22.22 AY242046	54,100	59,600	405	405										
1-4874-16 1-4875-01	ローラーポンプ用チューブ(ファーメドBPT) 19.05×25.40 AY242053 タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ0.80×2.38 1巻(15m) ABW00001	65,800 18,300	72,500 21,100	405 2270	405 2270										
1-4875-02	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ1.59×3.18 1巻(15m) ABW00002	21,700	25,000	2270	2270										
1-4875-03 1-4875-04	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ1.59×4.76 1巻(15m) ABW00003 タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ2.38×3.97 1巻(15m) ABW00004	27,300 26,200	31,500 30,300	2270 2270	2270 2270										
1-4875-05	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ2.38×5.56 1巻(15m) ABW00005 タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ3.18×4.76 1巻(15m) ABW00006	33,000 27,300	38,100 31,500	2270 2270	2270										
1-4875-06 1-4875-07	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ3.18×6.35 1巻(15m) ABW00007	39,900	46,000	2270 2270	2270 2270										
1-4875-08 1-4875-09	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ3.97×5.56 1巻(15m) ABW00009 タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ4.76×6.35 1巻(15m) ABW00011	33,000 35,300	38,100 40,700	2270 2270	2270 2270										
1-4875-10	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ4.76×7.94 1巻(15m) ABW00012	42,100	48,600	2270	2270										
1-4875-11 1-4875-12	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ4.76×9.53 1巻(15m) ABW00013 タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ4.76×11.11 1巻(15m) ABW00014	59,100 80,700	68,100 92,900	2270 2270	2270 2270										
1-4875-13	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ6.35×7.94 1巻(15m) ABW00016	43,300	49,900	2270	2270										

2023年2月1日	日より実施 南品名	旧価格	新価格	研究用能合	サンクアスト	ナビス2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズピュア	アズツール	ナビ助2023	レンタル2021	感染症対策用	ウェルピーイ
	7.50		WI	機器2023 頁	2023) Line	2016	2020	I	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏) Links	I	温パンプ	ングパンプ
1-4875-14	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ6.35×9.53 1巻(15m) ABW00017	48,900	56,300	2270	2270										
1-4875-15 1-4875-16	タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ6.35×11.11 1巻(15m) ABW00018 タイゴン3350サニタリー用シリコーンチューブ φ6.35×12.7 1巻(15m) ABW00019	68,200 92,000	78,500 106,000	2270 2270	2270 2270										
1-5309-12	高精度放射温度計(狭視野タイプ) IT-545N	43,800	50,000	538	538										
1-5309-13 1-5309-14	高精度放射温度計(狭視野・高温タイプ) IT-545NH 高精度放射温度計(微小スポットタイプ) IT-545S	49,800 58,000	57,000 67,000	538 538	538 538										
1-5726-01 1-5774-31-20	小型ハイブリッド温度レコーダ(6打点式温度記録計) TRM1006C000T-Z コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP	150,000 27,000	168,000 27,900	650 507	650 507										
1-5774-34-20	コンパクト天梓 校正証明書付 CR621JP コンパクト天秤 校正証明書付 CR621JP	31,100	32,300	507	507										
1-6187-10 1-6611-01	白硬注射筒 ロック先 200mL 01000023 ローラーボンブ用シリコーンチューブ (ダイゴン3355-L) 1×3 F05603	28,800 41,000	32,000 49,300	1491 405	1491 405										
1-6611-02	ローラーポンブ用シリコーンチューブ(ダイゴン3355-L) 2×4 F05602	49,000	58,900	405	405										
1-6611-03 1-6611-04	ローラーポンブ用シリコーンチューブ(ダイゴン3355-L) 3×5 F05604 ローラーポンブ用シリコーンチューブ(ダイゴン3355-L) 4×6 F05605	51,500 69,500	61,900 83,500	405 405	405 405										
1-6612-01	PTFE沸石 1069103	8,250	9,570	2240	2240										
1-6683-31-20 1-6683-31-23	データロガー 校正証明書付 GL240 データロガー 特急校正証明書付 GL240	130,000 135,000	140,000 145,000	651 651	651 651										
1-6684-01-22 1-6684-02-22	クールインキュベーター 3~45°C 出荷前点検検査書付 CN-25C クールインキュベーター 3~65°C 出荷前点検検査書付 SLC-25A	115,000 135,000	134,000 157,000	73 73	73 73										
1-6726-01	ソコレックスSH用バレル 0.5mL 6個入 0187.005	14,000	20,000	1481	1481		48								
1-6726-02 1-6726-03	ソコレックスSH用バレル 1mL 6個入 0187.01 ソコレックスSH用バレル 2mL 6個入 0187.02	14,000	17,000 19,300	1481	1481		48 48								
1-6726-04	ソコレックスSH用パレル 5mL 6個入 0187.05	16,000	21,500	1481	1481		48								
1-6726-05 1-6726-06	ソコレックスSH用パレル 10mL 6個入 0187.10 ソコレックスSH用パレル 20mL 3個入 0187.20	18,000	23,500 13,600	1481	1481		48 48								
1-6726-11	ソコレックスSH用マニホールド 4チャンネル	26,100	26,300	1481	1481		48								
1-6726-12 1-6726-13	ソコレックスSH用マニホールド 8チャンネル ソコレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 60mL	28,300 7,600	33,500 8,400	1481	1481		48								
1-6726-14	ソコレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 125mL	7,800	8,600	1480	1480										
1-6726-15 1-6726-16	ソコレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 250mL ソコレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー接続バルブ	8,200 3,200	9,000 3,600	1480 1480	1480 1480										
1-6726-17	ソコレックスSH用 専用潤滑剤 70mL ソコレックスSH用バレル 0.3mL 6個入 187.003	3,800	4,800	1481	1481										
1-6726-18 1-6880-01-20	ソコレックスSH用パレル 0.3mL 6個人 187.003 デジタル温度計 校正証明書付 TA410-110	16,500 31,000	23,000 32,000	1481 558	1481 558										
1-7345-01 1-7345-12	グロスチェッカー(光沢計) IG-331 グロスチェッカー(光沢計) IG-340	59,800 125,000	77,500 144,000	766 766	766 766										
1-7469-01	可燃性ガス検知器 60×152×32mm HT-4500	98,000	110,000	743	743										
1-7918-21 1-7918-22	/バーシロンチューブ2001 φ2×φ4mm 1巻(15m) AE3001502 /バーシロンチューブ2001 φ3×φ5mm 1巻(15m) AE3001517	10,200 13,300	14,800 15,400	2273 2273	2273 2273										
1-7918-23	バーシロンチューブ2001 φ4×φ6mm 1巻(15m) AE3001518	14,300	16,600	2273	2273										
1-7918-24 1-7918-25	バーシロンチューブ2001 φ5×φ7mm 1巻(15m) AE3001519 パーシロンチューブ2001 φ6×φ8mm 1巻(15m) AE3001520	23,500 25,600	25,900 29,600	2273 2273	2273 2273										
1-7918-26	バーシロンチューブ2001 φ7×φ10mm 1巻(15m) AE3001505	38,800	44,800	2273	2273										
1-7918-27	バーシロンチューブ2001 φ8×φ12mm 1巻(15m) AE3001506 バーシロンチューブ2001 φ10×φ13mm 1巻(15m) AE3001521	41,900 43,900	48,300 50,600	2273 2273	2273 2273										
1-7918-29	パーシロンチューブ2001 φ1.59 × φ4.76 1巻(15m) AE300003	53,100	61,200	2273	2273										
1-7918-30	バーシロンチューブ2001 φ3.18×φ6.35 1巻(15m) AE300007 バーシロンチューブ2001 φ4.76×φ7.94 1巻(15m) AE300012	20,400 25,600	23,600 29,600	2273 2273	2273 2273										
1-7918-32	バーシロンチューブ2001 φ6.35×φ9.52 1巻(15m) AE300017	29,700	34,200	2273	2273										
1-7918-33	パーシロンチューブ2001 φ7.94×φ11.11 1巻(15m) AE300022 パーシロンチューブ2001 φ9.52×φ12.70 1巻(15m) AE300027	46,000 39,800	53,000 45,800	2273 2273	2273 2273										
1-8785-01 1-8785-02	ベルト駆動式油回転真空ボンブ TSW-50N 50Hz	138,000 138,000	158,000 158,000	457 457	457 457										
1-8785-03	ベルト駆動式油回転真空ボンブ TSW-50N 60Hz ベルト駆動式油回転真空ボンブ TSW-100N 50Hz	176,000	202,000	457	457										
1-8785-04 1-8785-05	ベルト駆動式油回転真空ポンプ TSW-100N 60Hz ベルト駆動式油回転真空ポンプ TSW-150N 50Hz	176,000 192,000	202,000 220,000	457 457	457 457										
1-8785-06	ベルト駆動式油回転真空ポンプ TSW-150N 60Hz	192,000	220,000	457	457										
1-8785-07 1-8785-08	ベルト駆動式油回転真空ポンプ BSW-50N 50Hz ベルト駆動式油回転真空ポンプ BSW-50N 60Hz	152,000 152,000	174,000 174,000	457 457	457 457										
1-8785-09	ベルト駆動式油回転真空ボンプ BSW-100N 50Hz	192,000	218,000	457	457										
1-8785-10	ベルト駆動式油回転真空ポンプ BSW-100N 60Hz ベルト駆動式油回転真空ポンプ BSW-150N 50Hz	192,000 206,000	218,000 234,000	457 457	457 457										
1-8785-12	ベルト駆動式油回転真空ポンプ BSW-150N 60Hz	206,000	234,000	457	457										
1-8785-21 1-8785-22	回転真空ポンプ用オイルミストトラップ CT-D-100 オイルミストトラップ CT-D-150 CT-D-150(オイルミストトラップ)	16,000 22,000	18,000 24,000	457 457	457 457										
1-8785-24	ベルト駆動式油回転真空ポンプ用 自動リーク弁 LVS-100	18,000	20,000	457	457										
1-8787-01 1-8787-02	直結型油回転真空ポンプ(ラムダ) 65L/min・80L/min P65DZA 直結型油回転真空ポンプ(ラムダ) 100L/min・120L/min P100DZA	188,000 208,000	218,000 240,000	458 458	458 458										
1-8787-03	直結型油回転真空ポンプ(ラムダ) 135L/min・160L/min P135DZA	215,000	248,000	458	458										
1-8787-04 1-8787-12	直結型油回転真空ボンブ(ラムダ) 165L/min・200L/min P165DZA オイルミストトラップ CT-D-300	220,000 24,000	254,000 26,000	458 458	458 458										
1-8787-13 1-8787-16	ゴム管継手 NW25/9 φ ALK-0925A 直結型油回転真空ポンプラムダ用自動リーク弁 LVSAP-25-1	6,000 18,000	6,600 20,000	458 458	458 458										
1-8788-01	ピラニー真空計 PG-D5A(デジタル)	220,000	254,000	806	806										
1-8788-02	ピラニー真空計 PG-2BM(アナログ) クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 CN-40A	145,000 225,000	170,000 264,000	806 73	806 73										
1-8993-11	ハイパースターラーシステムDxII 低~超高粘度液用 大型 HVDN-L	155,000	179,000	249	249										
1-8993-12 1-8993-14	ハイパースターラーシステムDxII 低~超高粘度液用 小型 HVDN-S ハイパースターラーシステムDxII 低~中粘度液用 大型 LVDN-L	154,000 110,000	178,000 148,000	249 249	249 249										
1-8993-15	ハイパースターラーシステムDxII 低~中粘度液用 小型 LVDN-S	109,000	147,000	249	249										
1-9106-01 1-9106-02	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ1×φ2mm 1巻(15m) AB タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ2×φ4mm 1巻(15m) AB	35,200 21,700	40,500 25,000	2270 2270	2270 2270										
1-9106-03	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ3×φ5mm 1巻(15m) AB	39,800	45,900	2270	2270										
1-9106-04 1-9106-05	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ3×φ6mm 1巻(15m) AB タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ4×φ6mm 1巻(15m) AB	37,600 35,300	43,300 40,700	2270 2270	2270 2270										
1-9106-06	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ4×φ7mm 1巻(15m) AB タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ4×φ8mm 1巻(15m) AB	41,100 51,200	47,400	2270	2270										
1-9106-07 1-9106-08	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ5×φ8mm 1巻(15m) AB	42,100	59,000 48,600	2270 2270	2270 2270										
1-9106-09 1-9106-10	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) ϕ 6× ϕ 9mm 1巻(15m) AB タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) ϕ 6× ϕ 10mm 1巻(15m) Al	47,800 59,100	55,100 68,100	2270 2270	2270 2270										
1-9106-11	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ6×φ12mm 1巻(15m) Al	92,000	106,000	2270	2270										
1-9106-12 1-9106-13	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) ϕ 7× ϕ 10mm 1巻(15m) Al タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) ϕ 8× ϕ 12mm 1巻(15m) Al	50,000 61,300	57,600 70,600	2270 2270	2270 2270										
1-9106-14	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ8×φ14mm 1巻(15m) Al	97,700	113,000	2270	2270										
1-9106-15 1-9623-01	タイゴン(R) 3350サニタリー用シリコーンチューブ(ミリサイズ) φ10×φ14mm 1巻(15m) / 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.5A-50mm TOMBO No.8200	77,300 12,700	89,000 14,700	2270 2467	2270 2467										
1-9623-02	薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.5A-100mm TOMBO No.8200	20,700	23,900	2467	2467										
1-9623-03 1-9623-04	薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.7A-50mm TOMBO No.8200 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.7A-100mm TOMBO No.8200	16,100 25,300	18,600 29,100	2467 2467	2467 2467										
1-9623-05	薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 2.5-50mm TOMBO No.8200	21,900	25,200	2467	2467										
1-9623-06 1-9631-01	薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)クロス 2.5-100mm TOMBO No.8200 継手(スウェージロック(R)用) NW16 ALP-16A	42,600 8,000	49,000 10,000	2467 470	2467 470										
1-9631-02	継手(スウェージロック(R)用) NW25 ALP-25A 継手(スウェージロック(R)用) NW40 ALP-40A	8,000	10,000	470 470	470 470										
1-9631-03 1-9634-01	継手 (スウェージロック(R)用) NW40 ALP-40A 継手 (メネジ用) NW25 ALF-1/4U-25A ALF-1/4-25A	8,000 8,000	10,000 10,000	470 470	470 470										
1-9634-02 1-9634-03	継手(メネジ用) NW25 ALF-3/8U-25A 継手(メネジ用) NW25 ALF-1/2U-25A	8,000 8,000	10,000 10,000	470 470	470 470										
1-9634-04	継手(メネジ用) NW25 ALF-3/4U-25A	8,000	10,000	470	470										
1-9636-03 1-9636-04	継手(ゲージボート用) NW16 ALG-15-16A 継手(ゲージボート用) NW25 ALG-15-25A	13,000 13,000	15,000 15,000	470 470	470 470										
. 5000-04	ME 2 17 2/15 1777 19925 AEGT10T25A	13,000	13,000	4/0	470	1	1	L	1	1	1	1	1	1	

2023年2月1日	日より実施 南品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023	サンクアスト 2023	ナビス2022 東	サニーフーズ	サニーフーズ 2020	設備2022 夏	アズピュア 2021 買	アズツール 2021 買	ナビ助2023 軍	レンタル2021 夏	感染症対策用 品パンフ	ウェルビーイングパンフ
				Ţ	X	^	2016	Į.	^	T.	T.	^		最パンプ	ングパンプ
1-9636-05 1-9686-11	継手(ゲージボート用) NW25 ALG-18-25A ブレンダー HBB255S	13,000 63,000	15,000 78,100	470 313	470 313										
1-9686-12	ブレンダー HBH455	110,000	129,000	313	313										
1-9984-01-20 1-9984-02-20	デジタルはかり 校正証明書付 SH-1000 デジタルはかり 校正証明書付 SH-2000	22,900 22,900	23,800 23,800	503 503	503 503										
1-9984-03-20	デジタルはかり 校正証明書付 SH-5000	22,900	23,800	503	503										
1-9984-04-20 1-9984-05-20	デジタルはかり 校正証明書付 SH-12K デジタルはかり 校正証明書付 SH-20K	22,900 25,900	23,800 23,800	503 503	503 503										
2-1618-01	エリエール プロワイブ ソフトワイパーS200 703128	14,400	15,840	2489	2489										
2-1618-02 2-1618-03	エリエール ブロワイブ ソフトハイワイパーS150 703129 エリエール ブロワイブ ソフトスーパーワイパーS132 703130	10,080 14,040	11,160 15,480	2489 2489	2489 2489										
2-1618-04	エリエール プロワイプ ソフトワイパーS200 ハーフケース 703345	7,200	7,920	2489	2489										
2-1620-04	エリエール ブロワイブ ストロングタオルE60 ホワイトボリ包装50 623166 エリエール ブロワイブ ストロングタオルE60 ハンディ100 623237	13,860	15,300	2489 2489	2489										
2-1620-05 2-1621-01	エリエール ブロワイブ ソフトタオル ホワイト帯どめ50 703144	11,520 12,000	12,800 13,200	2489	2489 2489										
2-1621-02	エリエール プロワイブ ソフトタオル ホワイトポリ包装 703145	9,900	10,980	2489	2489										
2-1621-06 2-1621-12	エリエール ブロワイブ リサイクルタオル 帯どめ4枚重ね50 703149 エリエール ブロワイブ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 703356	10,560 10,080	11,760 11,280	2489 2489	2489 2489										
2-1621-24	エリエール ブロワイブ ソフトタオル 未晒帯どめ50 703523	11,760	12,960	2489	2489										
2-1621-25 2-1621-30	エリエール ブロワイブ ソフトタオル 未晒帯どめLサイズ50 703524 エリエール ブロワイブ ソフトタオル 未晒帯どめ50枚 ハーフケース 703525	9,720 5,880	10,800 6,480	2489 2489	2489 2489										
2-1622-11	エリエール ブロワイブ コットンオイルマット100 723093	20,900	22,990	3007	3007										
2-2136-01 2-2136-02	アズピュアニトリル指サック カットタイプ S 1000個入 EX15 アズピュアニトリル指サック カットタイプ M 1000個入 EX18	6,600 6,600	7,300 7,300							25 25					
2-2162-01	無菌ワイパー ガンマワイブ 67 Wipe67	38,000	64,000							-					
2-2624-01 2-2624-02	エリエール ブロワイブ ソフトマイクロワイパーS220 220枚×72箱 703153 エリエール ブロワイブ ソフトマイクロワイパーSS250 250枚×72箱 703154	14,400 13,680	15,840 15,120	2489 2489	2489 2489		154 154								
2-2624-03	エリエール プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150 150枚×12箱 703242	13,080	14,400	2489	2489		154								
2-2624-04	エリエール プロワイプ ソフトマイクロワイパーS220 ハーフケース 220枚×36箱 703346	7,200	7,920	2489	2489	2047									
2-2659-01 2-2659-02	ポリエステルワイパー シェルパー(R) PRT-1094 ポリエステルワイパー シェルパー(R) PRT-1091	75,000 27,500	82,500 30,200	3095 3095	3095 3095	3247 3247									
2-2659-03	ポリエステルワイパー シェルパー(R) PRT-1061	26,300	29,000	3095	3095	3247									
2-2659-04 2-2796-01	ボリエステルワイパー シェルパー(R) PRT-1041 環境放射線モニタ(ラディ) PA-1000	46,700 125,000	51,400 144,000	3095	3095	3247	244								
2-2796-02	通信機能付環境放射線モニタ(ラディ) PA-1100	148,000	170,000				244								
2-360-01 2-360-02	ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 2×3 φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 2×4 φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE	6,000 14,800	7,500 18,500	2262 2262	2262 2262										
2-360-02	ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 2×4¢ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 3×4¢ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE	8,400	10,500	2262	2262										
2-360-04	ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 4×6 0 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE	18,200	22,800	2262	2262										
2-360-05 2-360-06	ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 6×8¢ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 8×10¢ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE	25,000 31,800	31,300 39,800	2262 2262	2262 2262										
2-360-07	ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 10×12 φ 1巻(10m) TOMBO No,9003-PFA-NE	39,800	49,800	2262	2262										
2-360-08 2-360-09	ナフロン(R)PFA-NEチューブ 9003-NE 16×19	93,000 125,500	117,000 157,000	2262 2262	2262 2262										
2-370-01	ナフロン(R) PFA-NEチューブ (インチサイズ) 9003-NE 2.17×3.17	7,000	8,800	2262	2262										
2-370-02	ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) 9003-NE 4.35×6.35¢ 1巻(10m) TOMBO N ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) 9003-NE 6.35×9.52¢ 1巻(10m) TOMBO N	19,300 44,300	24,200	2262	2262										
2-370-03 2-370-04	ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチザイズ) 9003-NE 6.33×9.52¢ 1巻(10m) TOMBO N ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) 9003-NE 7.52×9.52¢ 1巻(10m) TOMBO N	30,800	55,400 38,500	2262 2262	2262 2262										
2-370-05	ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) 9003-NE 9.52×12.7φ 1巻(10m) TOMBO N	62,400	78,000	2262	2262										
2-370-06 2-370-07	ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) 9003-NE 15.88×19.05 φ 1巻(10m) TOMBC ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) 9003-NE 22.22×25.4 φ 1巻(10m) TOMBO	98,600 134,300	124,000 168,000	2262 2262	2262 2262										
2-372-01	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 4×6φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	18,800	23,500	2260	2260										
2-372-02 2-372-03	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 6×8φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 8×10φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	26,100 33,500	32,700 41,900	2260 2260	2260 2260										
2-372-03	プロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 10×12φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 10×12φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	40,900	51,200	2260	2260										
2-372-05	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 16×19 φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	97,500	122,000	2260	2260										
2-372-06 2-375-01	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-PFA-AS 22×25 ø 1巻(10m) 9003-PFA-AS ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-AS 3.96×6.35 ø 1巻(10m) 9003-PFA-AS	131,000 23,900	164,000 29,900	2260 2260	2260 2260										
2-375-02	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-AS 4.35×6.35 φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	20,500	25,700	2260	2260										
2-375-03 2-375-04	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-AS 6.35×9.52 ¢ 1巻(10m) 9003-PFA-AS ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-AS 7.52×9.52 ¢ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	46,600 31,800	58,300 39,800	2260 2260	2260 2260										
2-375-05	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003-AS 9.52×12.7 φ 1巻(10m) 9003-PFA-AS	65,800	82,300	2260	2260										
2-375-06 2-375-07	ナフロン(R)PFA-ASチューブ 9003AS 15.88×19.5	103,200 139,700	129,000 175,000	2260 2260	2260 2260										
2-377-01	PFAコイルチューブ 2×4 CH-4-PFA	10,100	10,800	2266	2266										
2-377-02	PFAコイルチューブ 4×6 CH-6-PFA	19,300	20,500	2266	2266										
2-377-03 2-377-04	PFAコイルチューブ 6 × 8 CH-8-PFA PFAコイルチューブ 8 × 10 CH-10-PFA	29,500 44,300	31,300 47,000	2266 2266	2266 2266										
2-377-05	PFAコイルチューブ 10×12 CH-12-PFA	66,900	71,000	2266	2266										
2-377-06 2-377-07	PFAコイルチューブ 1.59×3.17 CH-1/8-PFA PFAコイルチューブ 4.35×6.35 CH-1/4-PFA	12,600 22,700	13,400 24,100	2266 2266	2266 2266										
2-377-08	PFAコイルチューブ 7.52 × 9.52 CH-3/8-PFA	45,400	48,200	2266	2266										
2-377-09 2-378-01	PFAコイルチューブ 10.7 × 12.7 CH-1/2-PFA PTFEコイルチューブ 2 × 4 CH-4-PTFE	66,900 10,100	71,000 10,800	2266 2266	2266 2266										
2-378-02	PTFEコイルチューブ 4×6 CH-6-PTFE	19,300	20,500	2266	2266										
2-378-03 2-378-04	PTFEコイルチューブ 6×8 CH-8-PTFE PTFEコイルチューブ 8×10 CH-10-PTFE	29,000 44,300	30,800 47,000	2266 2266	2266 2266										
2-378-04	PTFEコイルチューブ 8×10 CH-10-PTFE PTFEコイルチューブ 10×12 CH-12-PTFE	66,900	71,000	2266	2266										
2-378-06	PTFEコイルチューブ 1.59×3.17 CH-1/8-PTFE	12,600	13,400	2266	2266										
2-378-07 2-378-08	PTFEコイルチューブ 4.35 × 6.35 CH-1/4-PTFE PTFEコイルチューブ 7.52 × 9.52 CH-3/8-PTFE	22,700 45,400	24,100 48,200	2266 2266	2266 2266										
2-378-09	PTFEコイルチューブ 10.7 × 12.7 CH-1/2-PTFE	66,900	71,000	2266	2266										
2-3817-01 2-3817-02	吸熱放熱剤(涼しいの何でか) 3.7L入 吸熱放熱剤(涼しいの何でか) 16L入	13,800 48,000	14,700 50,900	2683 2683	2683 2683		334 334								
2-384-02	ナフロン(R)PFAチューブ 2×3 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	3,640	4,190	2261	2261		357								
2-384-03	ナフロン(R) PFAチューブ 2×4 1巻 (10m) TOMBO No.9003-PFA	6,710	7,720	2261	2261										
2-384-04 2-384-05	ナフロン(R)PFAチューブ 3×4 1巻 (10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 3×5 1巻 (10m) TOMBO No.9003-PFA	3,740 9,020	4,310 10,400	2261	2261 2261										
2-384-06	ナフロン(R)PFAチューブ 4×51巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	4,870	5,610	2261	2261										
2-384-07 2-384-08	ナフロン(R)PFAチューブ 4×6 1巻 (10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 5×6 1巻 (10m) TOMBO No.9003-PFA	10,500 6,060	12,100 6,970	2261 2261	2261 2261										
2-384-09	ナフロン(R)PFAチューブ 5×7 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	12,500	14,400	2261	2261										
2-384-10	ナフロン(R)PFAチューブ 6×8 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 7×8 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	16,100 8,470	18,600 9,750	2261	2261										
2-384-12	ナフロン(R)PFAチューブ 8×10 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	20,000	23,000	2261	2261										
2-384-13	ナフロン(R) PFAチューブ 9×10 1巻 (10m) TOMBO No.9003-PFA	9,810	11,300 24,900	2261	2261										
2-384-14 2-384-15	ナフロン(R)PFAチューブ 10×12 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 11×12 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	21,600 12,500	14,400	2261 2261	2261 2261										
2-384-16	ナフロン(R) PFAチューブ 11×13 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	25,000	28,800	2261	2261										
2-384-17 2-384-18	ナフロン(R)PFAチューブ 12×14 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 16×19 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	27,200 55,600	31,300 64,000	2261 2261	2261 2261										
2-384-19	ナフロン(R)PFAチューブ 22×25 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	73,700	84,800	2261	2261										
2-384-20 2-384-21	ナフロン(R)PFAチューブ 12×15 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 13×15 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	44,200 28,900	50,900 33,300	2261 2261	2261 2261										
2-384-21	ナプロン(R)PFAチューブ 13×16 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナプロン(R)PFAチューブ 13×16 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	45,300	52,100	2261	2261										
2-384-23	ナフロン(R) PFAチューブ 14×16 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	31,700	36,500	2261	2261										
2-384-24 2-384-25	ナフロン(R)PFAチューブ 15×17 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ 15×18 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	38,500 55,600	44,300 64,000	2261 2261	2261 2261										
2-384-26	ナフロン(R)PFAチューブ 16×18 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	37,400	43,100	2261	2261										
2-384-27	ナフロン(R)PFAチューブ 17×19 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	43,000	49,500	2261	2261	1	1	l	l	l	1	1	1	1	

2023年2月1日	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016	サニーフーズ 2020	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 買	レンタル2021 最楽章 夏 品・	を対策用 ペンフ 買	ウェルピーイ ングパンフ 夏
2-384-28	ナフロン(R)PFAチューブ 18×21 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	72,500	83,400	2261	2261		X	X		X	X			X .	X
2-384-29 2-390-01	ナフロン(R)PFAチューブ 20×22 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	45,300 10,200	52,100 11,800	2261 2261	2261 2261										
2-390-01	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 1.59×3.17mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 3.17×6.35mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	29,500	34,000	2261	2261										
2-390-03 2-390-04	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 3.96×6.35mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 4.35×6.35mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	21,600 22,400	24,900 25,800	2261 2261	2261 2261										
2-390-05	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 6.35×9.52mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	42,900	49,400	2261	2261										
2-390-06 2-390-07	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 7.52×9.52mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 9.52×12.7mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	26,100 44,000	30,100 50,600	2261 2261	2261 2261										
2-390-08	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 10.7×12.7mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PFA	36,200	41,700	2261	2261										
2-390-09 2-4202-01	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 15.88×19.05mm 1巻(10m) TOMBO No.9003-PF エリエール ディスペンサー 卓上用 小判1P 793924	88,300 3,000	101,600 4,400	2261	2261		346								
2-4478-01 2-4478-02	ホモジナイザーペッスル 0.5mLチューブ用 10本入り 1004-39 ホモジナイザーペッスル 1.5mLチューブ用 10本入り 1005-39	1,400 1,400	1,500 1,670	304 304	304 304										
2-4479-01	アルミラック 0.5mL用 AR-05	4,000	4,450	1368	1368										
2-4479-02 2-5312-01	アルミラック 1.5/2.0mL用 AR-15 ソコレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 0.5mL 173SH.05005	4,000 21,000	4,450 24,000	1368 1480	1368 1480		48								
2-5312-02	ソコレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 1mL 173SH.0501	21,000	24,000	1480	1480		48								
2-5312-03 2-5312-04	ソコレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 2mL 173SH.0502 ソコレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 5mL 173SH.0505	21,000 24,000	24,000 26,500	1480 1480	1480 1480		48								
2-5312-05	ソコレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 10mL 173SH.0510	29,000	30,800	1480	1480		48								
2-5312-06 2-5312-07	ソコレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 20mL 173SH.0520 ソコレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 1mL(2リングタイプ) 163SH.0501	38,000 22,100	49,000 25,300	1480 1480	1480 1480		48 48								
2-5312-08 2-5312-09	ソコレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 2mL(2リングタイプ) 163SH.0502 ソコレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 5mL(2リングタイプ) 163SH.0505	22,100 24,000	25,300 26,500	1480 1480	1480 1480		48 48								
2-5312-10	ツコレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 3mL(2リングタイプ) 163SH.0503	29,000	30,800	1480	1480		48								
2-5312-11 2-5312-12	ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) ピストルハンドル 1mL 174SH0501 ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) ピストルハンドル 2mL 174SH0502	34,000 34,000	41,500 41,500	1480 1480	1480 1480		48 48								
2-5312-13	ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) ピストルハンドル 5mL 174SH0505	37,000	45,000	1480	1480		48								
2-5312-14 2-5312-15	ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) ピストルハンドル 10mL 174SH0510 ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 1mL 164SH0501	42,000 35,600	53,000 43,500	1480 1480	1480 1480		48								
2-5312-16	ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 2mL 164SH0502	35,600	43,500	1480	1480										
2-5312-17 2-5312-18	ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 5mL 164SH0505 ソコレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 10mL 164SH0510	39,500 44,100	48,200 55,800	1480 1480	1480 1480										
2-5312-20	ソコレックスSHプレミアム用部品 1.170.950	21,000	21,500	1480	1480										
2-5636-10 2-5637-04	白硬注射筒 ガラス先 200mL 01000021 白硬注射筒 洗腸先 200mL 01000025	28,000 28,700	32,000 32,800	1491 1491	1491 1491										
2-5862-02-66	純水製造装置(Elix Essential UV5) レンタル30日(3ヶ月契約) ZLXEV050JP	90,000	45,000	1612	1612						117		9		
2-5963-01 2-5963-02	エチルアルコール99. 5%(特級) 500mL 7102 エチルアルコール99.5% 3L 30037	1,900 10,100	2,200 11,500	1794 1794	1794 1794		39								
2-5963-03	塩化カリウム(特級) 500g 1434	1,200	1,400	1794	1794		39								
2-5963-05 2-5963-07	リン酸ニ水素ナトリウム(無水・一級) 500g 5071 リン酸ニ水素カリウム(特級) 500g 5026	1,500 1,600	1,700	1794 1794	1794 1794		39 39								
2-5975-01	ラビッドDPD試薬 25g 36540-33	5,000	5,300	694	694		223								
2-5975-03 2-5975-04	ラピッドDPD試薬 100錠 36541-96 ラピッドDPD試薬 100錠 36545-96	2,600 2,400	2,700 2,500	694 694	694 694		223 223								
2-5975-12	ラビッドDPD試薬II 100包(100mg分包) 36542-97	2,300	2,400	694	694							400			
2-6046-01 2-6046-02	微量透析キット(3.5kDa/10~100uL) 8連×1本 40071 微量透析キット(3.5kDa/10~100uL) 8連×12本 40072	6,700 73,200	7,240 86,800	1742 1742	1742 1742										
2-6047-01 2-6047-02	微量透析キット(3.5kDa/~300uL) 8連×1本 40786 微量透析キット(3.5kDa/~300uL) 8連×12本 40787	8,250 81,400	8,920 96,500	1742 1742	1742 1742										
2-6048-01	放車返析キット(3.0kDa/~300UL) 8建×12本 40/8/ 微量透析キット(6~8kDa/~810~100uL) 8連×1本 40075	6,700	7,240	1742	1742										
2-6048-02	微量透析キット(6~8kDa/10~100uL) 8連×12本 40076 微量透析キット(6~8kDa/~300uL) 8連×1本 40788	73,200 8,250	79,100	1742 1742	1742 1742										
2-6049-01 2-6049-02	報量透析キット(6~8kDa/~300uL) 8連×12本 40789	81,400	8,920 88,000	1742	1742										
2-6050-01 2-6050-02	微量透析キット(12~14kDa/10~100uL) 8連×1本 40077 微量透析キット(12~14kDa/10~100uL) 8連×12本 40078	6,700 73,200	7,240 79,100	1742 1742	1742 1742										
2-6051-01	数量送析+ット(12~14kDa/~300uL) 8連×1本 40790	8,250	8,920	1742	1742										
2-6051-02 2-6106-01	微量透析キット(12~14kDa/~300uL) 8連×12本 40791 NBR耐油エブロン 胸 AF-7000 S	81,400 3,500	88,000 4,030	1742	1742		322								
2-6107-01	NBR耐油エブロン 胸 AF-7000 M	3,500	4,030				322								
2-6108-01 2-6672-01	NBR耐油エブロン 胸 AF-7000 L PCR用チューブ ドームキャップ0.2mL 1000入 T-02	3,500 7,800	4,030 9,100	1324	1324		322								
2-6672-02	PCR用チューブ フラットキャップ0.2mL 1000入 T-02F	7,800	9,100	1324	1324										
2-6672-03 2-6672-04	PCR用チューブ フラットキャップ0.5mL 1000入 T-06 PCR用チューブ 8連チューブ0.2mL 125入 T-028	6,700 15,100	7,820 17,700	1324 1324	1324 1324										
2-6672-05	8連チューブ用キャップ 125入 C-028	3,100	3,620	1324	1324										
2-6672-06 2-6672-07	リアルタイムPCR用8連チューブ0.2mL 120個入 3247-00 リアルタイムPCRチューブ用8連キャップ 125個入 C-028-RTC	11,500 5,200	15,800 6,070	1324 1324	1324 1324										
2-6945-11	USB-シリアルケーブル接続キット UC-SGT1	5,200	6,580	488	488		200								
2-7330-11 2-7330-12	ネズミ粘着板 耐水タイプ ネズミ粘着板 ドライタイプ	1,250 1,200	1,480 1,470				296 296								
2-7358-11 2-7358-21	飛来昆虫捕獲器(本体セット) ムシベッタ 飛来昆虫捕獲器ムシベッタ用交換用シート	650 5,000	550 5,250				294 294								
2-7362-02	業務用ゴキブリシート ゴキブロハーフ	1,250	1,500				295								
2-7743-01 2-7743-02	遠沈管 15mL ブラグシールキャップ付き (ラック入り) 3142-335 遠沈管 50mL ブラグシールキャップ付き (ラック入り) 3192-335	27,900 34,300	36,400 43,500	2135 2135	2135 2135										
2-7743-03	遠沈管 15mL ブラグシールキャップ付き (バルク) 3132-345	25,500	26,000	2135	2135										
2-7743-04 2-7744-03	遠沈管 50mL ブラグシールキャップ付き (バルク) 3182-345 アルミブロック(オンアイス) ABR-24W	28,000 28,000	33,900 35,700	2135 160	2135 160										
2-7744-04	アルミブロック(オンアイス) ABR-24TR	32,000	40,800	160	160										
2-7744-11 2-7830-11-20	アルミブロック(オンアイス) ABR-96PLT 校正証明書付デジタル台はかり i-D33P30B1R1JP	32,000 81,000	40,800 84,000	160 511	160 511										
2-7830-12-20	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P60B1R1JP	81,000	84,000	511	511										
2-7830-13-20 2-8029-01	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P60B1L2JP ラウンドチェアDX ブラック GS010-VBK	87,000 13,200	90,900	511 1041	511 1041	754						364			
2-8029-02	ラウンドチェアDX ライトブルー GS010-VBL	13,200	14,900	1041	1041	754						364			
2-8029-03 2-8029-04	ラウンドチェアDX パステルピンク GS010-VPI ラウンドチェアDX ホワイト GS010-VWH	13,200 13,200	14,900 14,900	1041 1041	1041 1041	754 754						364 364			
2-8029-11 2-8302-01	ラウンドチェア アジャスト脚 5個入 GS-AJ ベーパータオル(無源白ダブル大利)2枚重ね 230×248mm 300枚×25袋	1,300 7,000	1,430 7,400	1041 2495	1041 2495	754						364			
2-8909-01	ベアリングローラー Φ35×40mm No.102	4,300	5,020	2.00	2.00		44								
2-8909-02 2-8960-01	ベアリングローラー Φ35×75mm No.400 食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 S 441-30 S	8,200 3,800	9,640 4,200				44 330								
2-8960-02	食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 M 441-30 M	3,800	4,200				330								
2-8960-03 2-8960-04	食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 L 441-30 L 食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 LL 441-30 LL	3,800 3,800	4,200 4,200				330 330								
2-8960-05	食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 3L 441-30 3L	3,800	4,200				330								
2-8960-06 2-9021-02	食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 4L 441-30 4L 食品用ユニフォーム男性用 半袖上着 M 446-30 M	3,800 3,800	4,200 4,200				330 330								
2-9021-03	食品用ユニフォーム男性用 半袖上着 L 446-30 L	3,800	4,200				330								
2-9021-04 2-9021-05	食品用ユニフォーム男性用 半袖上着 LL 446-30 LL 食品用ユニフォーム男性用 半袖上着 3L 446-30 3L	3,800 3,800	4,200 4,200				330 330								
2-9021-06	食品用ユニフォーム男性用 半袖上着 4L 446-30 4L	3,800	4,200				330								
2-9272-01 2-9272-02	アルミニウム板材 HA0346 アルミニウム板材 HA0546	830 1,320	910	2327 2327	2327 2327										
2-9272-03	アルミニウム板材 HA0846	1,810	1,980	2327	2327										
2-9272-04 2-9276-01	アルミニウム板材 HA1046 鋼板材 HC0366	2,130 2,990	2,340 3,340	2327 2327	2327 2327										
2-9276-02	鋼板材 HC0566	4,740	5,300	2327	2327										

2023年2月1日	日より実施														
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016	サニーフーズ 2020	設備2022 頁	アズピュア 2021	アズツール 2021	ナビ助2023 夏	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ	ウェルピーイ ングパンフ
				X	X	_	X	Ħ	_	X	¥	_	_	温パンフ	X
2-9276-03	鋼板材 HC0866	6,660	7,450	2327	2327										
2-9276-04 2-9336-01	鋼板材 HC1066 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ6×300	8,170 3,450	9,140 4,150	2327	2327 2254										
2-9336-02	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ6×500 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ6×1000	5,300	6,370	2254	2254										
2-9336-03 2-9337-01	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ6×1000 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ8×300	11,200 3,930	13,500 4,730	2254 2254	2254 2254										
2-9337-02	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ8×500	6,960	8,370	2254	2254										
2-9337-03 2-9338-01	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ8×1000 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ13×300	12,900 5,970	15,500 7,180	2254 2254	2254 2254										
2-9338-02	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ13×500	9,250	11,100	2254	2254										
2-9338-03 2-9339-01	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ13×1000 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ15×300	18,100 6,490	21,800 7,800	2254 2254	2254 2254										
2-9339-02	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ15×500	9,910	11,900	2254	2254										
2-9339-03 2-9340-01	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ15×1000 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ17×300	19,600 7,670	23,600 9,220	2254 2254	2254 2254										
2-9340-02	アルミナ保護管(JIS PT-0相当) φ17×500	11,600	14,000	2254	2254										
2-9340-03 2-9352-01	アルミナ保護管 (JIS PT-0相当) φ17×1000 白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 S 251-90 S	22,100 5,000	26,600 5,800	2254 2941	2254 2941	2031									
2-9352-02	白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 M 251-90 M	5,000	5,800	2941	2941	2031									
2-9352-03 2-9352-04	白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 L 251-90 L 白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 LL 251-90 LL	5,000 5,000	5,800 5,800	2941 2941	2941 2941	2031									
2-9352-05	白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 3L 251-90 3L	5,000	5,800	2941	2941	2031									
2-9353-01 2-9353-02	白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 S 261-90 S 白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 M 261-90 M	4,900 4,900	5,700 5,700	2941 2941	2941 2941	2031									
2-9353-03	白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 L 261-90 L	4,900	5,700	2941	2941	2031									
2-9353-04 2-9353-05	白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 LL 261-90 LL 白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 3L 261-90 3L	4,900 4,900	5,700 5,700	2941 2941	2941 2941	2031									
2-9354-01	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 S 113-90 S	8,300	9,200	2941	2941	2001									
2-9354-02 2-9354-03	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 M 113-90 M ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 L 113-90 L	8,300	9,200 9,200	2941 2941	2941										
2-9354-03	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 LL 113-90 LL	8,300 8,300	9,200	2941	2941 2941										
2-9354-05 2-9355-01	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 3L 113-90 3L	8,300 8,000	9,200 9,000	2941 2941	2941 2941										
2-9355-02	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 S 128-90 S ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 M 128-90 M	8,000	9,000	2941	2941										
2-9355-03	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 L 128-90 L	8,000	9,000	2941	2941										
2-9355-04 2-9355-05	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 LL 128-90 LL ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 3L 128-90 3L	8,000 8,000	9,000	2941 2941	2941 2941										
2-9928-01	ストレッチフィルム 500mm×300m×15um FK	6,540	7,020	2480	2480		413								
2-9928-02 2-9928-03	ストレッチフィルム 500mm×300m×17um FB ストレッチフィルム 500mm×450m×8um NES	7,520 6,910	7,890 9,220	2480 2480	2480 2480		413 413								
3-1426-22	ピュアスペース・10(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し PSX-AD2	157,000	145,000	3140	3140				358	79					
3-1619-01 3-1619-02	OPPテーブ 48mm×100m×42um 5巻入 OPP#142 OPPテーブ 48mm×100m×52um 5巻入 OPP#152	890 990	1,000								41				
3-1619-03	OPPテープ 48mm×100m×65um 5巻入 OPP#165	1,240	1,360								41				
3-1621-01 3-1621-02	PPパンド(機械締め) 12mm×3000m 青 GOB-12 PPパンド(機械締め) 12mm×3000m 黄 GOB-12	5,650 5,650	6,170 6,170								44				
3-1621-03	PPパンド(機械締め) 15.5mm×2500m 青 GOB-15.5	5,650	6,170								44				
3-1621-04 3-1622-01	PPパンド(機械締め) 15.5mm×2500m 黄 GOB-15.5 PPパンド(手締め) 15.5mm×1000m 青 GOB-S	5,650 2,670	6,170 2,830								44 44				
3-1622-02	PPパンド(手締め) 15.5mm×1000m 黄 GOB-S	2,670	2,830								44				
3-1782-01 3-1782-02	安全靴 黑 22.0cm WS11黑22 安全靴 黑 22.5cm WS11黑22.5	7,200 7,200	7,600 7,600	2999 2999	2999 2999						23 23				
3-1782-02	安全靴 黑 23.0cm WS11黑23	7,200	7,600	2999	2999						23				
3-1782-04 3-1782-05	安全靴 黑 23.5cm WS11黑23.5 安全靴 黑 24.0cm WS11黑24	7,200 7,200	7,600 7,600	2999 2999	2999 2999						23 23				
3-1782-06	安全靴 黑 24.5cm WS11黑24.5	7,200	7,600	2999	2999						23				
3-1782-07 3-1782-08	安全靴 黑 25.0cm WS11黑25 安全靴 黑 25.5cm WS11黑25.5	7,200 7,200	7,600 7,600	2999 2999	2999 2999						23 23				
3-1782-08	安全靴 黑 26.0cm WS11黑26	7,200	7,600	2999	2999						23				
3-1782-10 3-1782-11	安全靴 黑 26.5cm WS11黑26.5 安全靴 黑 27.0cm WS11黑27	7,200 7,200	7,600 7,600	2999 2999	2999 2999						23 23				
3-1782-11	安主机 黑 27.5cm WS11黑27.5 安全靴 黑 27.5cm WS11黑27.5	7,200	7,600	2999	2999						23				
3-1782-13	安全靴 黑 28.0cm WS11黑28	7,200	7,600	2999	2999						23				
3-1989-01 3-1989-02	チタン箔 □100×0.002 TI-□100×0.002 チタン箔 □100×0.003 TI-□100×0.003	22,000 16,000	24,400 17,800	2331	2331 2331										
3-1989-03	チタン箔 □100×0.005 TI-□100×0.005	12,900	14,300	2331	2331										
3-1989-04 3-1989-06	チタン箔 □100×0.01 TI-□100×0.01 チタン箔 □100×0.03 TI-□100×0.03	8,400 9,670	9,340 10,700	2331	2331 2331										
3-1989-07	チタン箔 □100×0.04 TI-□100×0.04	6,820	7,560	2331	2331										
3-1989-08 3-1989-09	チタン箔 □100×0.05 TI-□100×0.05 チタン箔 □100×0.06 TI-□100×0.06	7,000 5,510	7,780 6,110	2331	2331										
3-1989-10	チタン箔 □100×0.07 TI-□100×0.07	7,000	7,780	2331	2331										
3-1989-11 3-1989-12	チタン箔 □100×0.08 TI-□100×0.08 チタン箔 □100×0.09 TI-□100×0.09	7,000 5,510	7,780 6,110	2331	2331										
3-1989-13	チタン箔 □100×0.1 TI-□100×0.1	5,000	5,560	2331	2331										
3-1989-14 3-1989-15	チタン箔 □100×0.3 TI-□100×0.3 チタン箔 □100×0.5 TI-□100×0.5	5,000 6,000	5,560 6,670	2331	2331										
3-1990-02	チタン箔 100×300×0.003 TI-100×300×0.003	59,000	65,000	2331	2331										
3-1990-03 3-1990-04	チタン箔 100×300×0.005 TI-100×300×0.005 チタン箔 100×300×0.01 TI-100×300×0.01	47,300 30,300	52,200 33,500	2331	2331 2331										
3-1990-05	チタン箔 100×300×0.02 TI-100×300×0.02	26,700	29,400	2331	2331										
3-1990-06 3-1990-07	チタン箔 100×300×0.03 TI-100×300×0.03 チタン箔 100×300×0.04 TI-100×300×0.04	24,300 18,700	26,800 20,800	2331	2331 2331										
3-1990-08	チタン箔 100×300×0.05 TI-100×300×0.05	14,700	16,300	2331	2331										
3-1990-09 3-1990-10	チタン箔 100×300×0.06 TI-100×300×0.06 チタン箔 100×300×0.07 TI-100×300×0.07	14,700 14,700	16,300 16,300	2331	2331										
3-1990-11	チタン箔 100×300×0.08 TI-100×300×0.08	14,700	16,300	2331	2331										
3-1990-12 3-1990-13	チタン箔 100×300×0.09 TI-100×300×0.09 チタン箔 100×300×0.1 TI-100×300×0.1	12,400 13,000	13,800 14,500	2331 2331	2331 2331										
3-1990-13	チタン箱 100×300×0.1 II-100×300×0.1 チタン箔 100×300×0.3 II-100×300×0.3	13,000	14,500	2331	2331										
3-1990-15 3-1991-02	チタン箔 100×300×0.5 TI-100×300×0.5 モリブデン箔 MO 100×100×0.005 MO-□100×0.005	12,900 154,000	14,300 170,000	2331	2331 2331										
3-1991-02	モリブデン箔 MO 100×100×0.01 MO-□100×0.01	25,000	27,800	2331	2331										
3-1991-04 3-1991-05	モリブデン箔 MO 100×100×0.03 MO-□100×0.03 モリブデン箔 MO 100×100×0.05 MO-□100×0.05	13,600 13,700	15,100 15,200	2331 2331	2331 2331										
3-1991-05 3-1991-06	モリファン海 MO 100×100×0.05 MO-ロ100×0.05 モリブデン箔 MO 100×100×0.1 MO-ロ100×0.1	13,700	15,200	2331	2331										
3-1991-08	モリブデン箔 MO 100×100×0.3 MO-□100×0.3	12,200	13,700	2331	2331										
3-1991-09 3-1993-02	モリブデン箔 MO 100×100×0.5 MO-□100×0.5 ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.005 BeCu-□100×0.005	15,200 16,700	16,900 18,400	2331	2331 2331										
3-1993-03	ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.01 BeCu-□100×0.01	11,000	12,300	2331	2331										
3-1993-04 3-1993-05	ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.03 BeCu-□100×0.03 ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.05 BeCu-□100×0.05	5,510 4,200	6,110 4,670	2331	2331 2331										
3-1993-06	ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.1 BeCu-□100×0.1	5,330	6,000	2331	2331										
3-1993-08 3-1993-09	ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.3 BeCu-□100×0.3 ベリリウム銅箔 BeCu 100×100×0.5 BeCu-□100×0.5	5,330 6,000	6,000 6,670	2331 2331	2331 2331										
3-1997-02	網箔 Cu 100×100×0.005 Cu-□100×0.005	16,300	18,100	2331	2331										
3-1997-03 3-1997-04	鋼箔 Cu 100×100×0.01 Cu-□100×0.01	8,670 5,780	9,560 6,450	2331 2331	2331 2331										
3-1997-05	網箔 Cu 100×100×0.03 Cu-□100×0.03 網箔 Cu 100×100×0.05 Cu-□100×0.05	4,200	4,670	2331	2331										
3-1997-06	網箔 Cu 100×100×0.1 Cu-□100×0.1	4,200	4,670	2331	2331										

2023年2月1日	より実施													
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016	サニーフーズ 2020	設備2022 夏	アズピュア 2021	アズツール 2021	ナビ助2023	レンタル2021 感染症対策用 質 品パンフ	ウェルピーイ ング <u>パ</u> ンフ
				Į.	I	_	X	X	_	Į.	夏	^	A MA	H
3-1997-08	網箔 Cu 100×100×0.3 Cu-□100×0.3	4,200	4,670	2331	2331									
3-1997-09 3-2153-03	網箔 Cu 100×100×0.5 Cu-□100×0.5 アルミニウム箔 Al 100×100×0.01 Al-□100×0.01	4,730 9,980	5,220 11,200	2331	2331									
3-2153-04	アルミニウム箔 AI 100×100×0.03 AI-□100×0.03	8,400	9,340	2331	2331									
3-2153-05 3-2153-06	アルミニウム箔 AI 100×100×0.05 AI-□100×0.05 アルミニウム箔 AI 100×100×0.1 AI-□100×0.1	6,820 5,510	7,780 6,230	2331	2331									
3-2153-08	アルミニウム箔 AI 100×100×0.3 AI-□100×0.3	3,930	4,330	2331	2331									
3-2153-09 3-2155-02	アルミニウム箔 AI 100×100×0.5 AI-□100×0.5 ニッケル箔 NI 100×100×0.005 NI-□100×0.005	3,930 13,100	4,330 14,500	2331 2331	2331 2331									
3-2155-03	ニッケル箔 NI 100×100×0.01 NI-□100×0.01	11,000	12,300	2331	2331									
3-2155-04 3-2155-05	ニッケル箔 NI 100×100×0.03 NI-□100×0.03 ニッケル箔 NI 100×100×0.05 NI-□100×0.05	7,090 5,780	8,010 6,450	2331 2331	2331									
3-2155-06	ニッケル箔 Ni 100×100×0.0 Ni-□100×0.0 ニッケル箔 Ni 100×100×0.1 Ni-□100×0.1	4,200	4,670	2331	2331									
3-2155-08 3-2155-09	ニッケル箔 NI 100×100×0.3 NI-□100×0.3 ニッケル箔 NI 100×100×0.5 NI-□100×0.5	4,200 5,000	4,670 5,560	2331 2331	2331 2331									
3-2155-09	ニッケル箔 Ni 100×100×10 Ni-□100×0.5 ニッケル箔 Ni 100×100×1.0 Ni-□100×1.0	6,560	7,230	2331	2331									
3-2157-01	ステンレス箔 SUS304 100×100×0.003 SUS-□100×0.003	16,000	17,700	2331	2331									
3-2157-02 3-2157-03	ステンレス箔 SUS304 100×100×0.005 SUS-□100×0.005 ステンレス箔 SUS304 100×100×0.01 SUS-□100×0.01	12,900 3,020	14,300 3,340	2331 2331	2331 2331									
3-2157-04	ステンレス箔 SUS304 100×100×0.03 SUS-□100×0.03	3,020	3,340	2331	2331									
3-2157-05 3-2157-06	ステンレス箔 SUS304 100×100×0.05 SUS-□100×0.05 ステンレス箔 SUS304 100×100×0.1 SUS-□100×0.1	3,020 3,020	3,340 3,340	2331 2331	2331									
3-2157-08	ステンレス箔 SUS304 100×100×0.3 SUS-□100×0.3	3,020	3,340	2331	2331									
3-2157-09 3-2459-01	ステンレス箔 SUS304 100×100×0.5 SUS-□100×0.5 高耐熱用シリカクロステーブ (シルテックス(R)) 50mm×50m×0.4mm TOMBO No.8250-1	3,020 82,200	3,340 90,500	2331 2360	2331 2360									
3-2459-02	高耐熱用シリカクロステープ (シルテックス(R)) 100mm×50m×0.4mm TOMBO No.8250-	162,000	179,000	2360	2360									
3-247-01-66 3-2477-01	超純水製造装置 Milli-Q レンタル30日(3ヶ月契約) ZIQ7000T0 セラミック管 (PT-0) アルミナ ゆ25× ゆ20×600 PT-0- ゆ25-600	140,000 26,100	85,000 31,400	1610 2357	1610 2357						117		9	
3-2477-02	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ28 × φ22 × 600 PT-0- φ28-600	32,400	38,900	2357	2357									
3-2477-03 3-2477-04	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ30×φ24×600 PT-0-φ30-600 セラミック管 (PT-0) アルミナ φ32×φ26×600 PT-0-φ32-600	35,800 44,700	43,000 53,700	2357 2357	2357 2357									
3-2477-05	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ35×φ28×600 PT-0-φ35-600	49,000	58,800	2357	2357									
3-2477-06	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ37 × φ30 × 600 PT-0- φ37-600 セラミック管 (PT-0) アルミナ φ42 × φ35 × 600 PT-0- φ42-600	57,800	69,400	2357	2357									
3-2477-07 3-2478-01	セフミック管 (PT-0) アルミナ φ42×φ35×600 PT-0-φ42-600 セラミック管 (PT-0) アルミナ φ25×φ20×1000 PT-0-φ25-1000	66,700 44,700	80,100 53,700	2357 2357	2357 2357									
3-2478-02 3-2478-03	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ28×φ22×1000 PT-0-φ28-1000	55,400 60,000	66,500 72,100	2357 2357	2357 2357									
3-2478-03	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ30×φ24×1000 PT-0-φ30-1000 セラミック管 (PT-0) アルミナ φ32×φ26×1000 PT-0-φ32-1000	75,800	91,000	2357	2357									
3-2478-05	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ35×φ28×1000 PT-0-φ35-1000	84,600	102,000	2357	2357									
3-2478-06 3-2478-07	セラミック管 (PT-0) アルミナ φ37 × φ30 × 1000 PT-0- φ37-1000 セラミック管 (PT-0) アルミナ φ42 × φ35 × 1000 PT-0- φ42-1000	97,900 110,000	118,000	2357 2357	2357 2357									
3-2479-01	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ10×φ6×600 PT-1-φ10-600	3,130	3,770	2357	2357									
3-2479-02 3-2479-03	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ13×φ9×600 PT-1-φ13-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ15×φ11×600 PT-1-φ15-600	3,330 3,860	4,010 4,650	2357 2357	2357 2357									
3-2479-04	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ17×φ13×600 PT-1-φ17-600	4,030	4,850	2357	2357									
3-2479-05 3-2479-06	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ21×φ16×600 PT-1-φ21-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ25×φ20×600 PT-1-φ25-600	4,570 5,840	5,500 7,030	2357 2357	2357 2357									
3-2479-07	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ28 × φ22 × 600 PT-1- φ28-600	7,040	8,460	2357	2357									
3-2479-08 3-2479-09	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ30×φ24×600 PT-1-φ30-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ32×φ26×600 PT-1-φ32-600	7,920 8,830	9,520	2357 2357	2357									
3-2479-10	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ35 × φ28 × 600 PT-1- φ35-600	10,000	12,100	2357	2357									
3-2479-11 3-2479-12	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ37×φ30×600 PT-1-φ37-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ42×φ35×600 PT-1-φ42-600	11,400 14,000	13,700 16,900	2357 2357	2357 2357									
3-2479-13	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ50 × φ42 × 600 PT-1- φ50-600	16,600	20,000	2357	2357									
3-2479-14 3-2479-15	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ60 × φ52 × 600 PT-1- φ60-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ70 × φ60 × 600 PT-1- φ70-600	19,700 23,300	23,700 28,000	2357 2357	2357 2357									
3-2479-16	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ80×φ70×600 PT-1-φ80-600	27,600	33,200	2357	2357									
3-2479-17	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ90×φ80×600 PT-1-φ90-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ100×φ85×600 PT-1-φ100-600	32,100 39,400	38,600 47,300	2357 2357	2357 2357									
3-2479-18 3-2479-19	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ110× φ85×600 PT-1-φ100-600 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ110× φ95×600 PT-1-φ110-600	46,600	56,000	2357	2357									
3-2479-20	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ120×φ105×600 PT-1-φ120-600	56,400	67,700	2357	2357									
3-2480-01 3-2480-02	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ10×φ6×1000 PT-1-φ10-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ13×φ9×1000 PT-1-φ13-1000	5,200 5,750	6,260 6,920	2357 2357	2357 2357									
3-2480-03	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ15×φ11×1000 PT-1-φ15-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ17×φ13×1000 PT-1-φ17-1000	6,420	7,720	2357	2357									
3-2480-04 3-2480-05	セラミック管 (PI-1) アルミナ・シリカ φ1/× φ13×1000 PI-1-φ1/-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ21× φ16×1000 PT-1-φ21-1000	6,780 7,640	8,150 9,170	2357 2357	2357 2357									
3-2480-06	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ25×φ20×1000 PT-1-φ25-1000	9,700	11,700	2357	2357									
3-2480-07	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ28×φ22×1000 PT-1-φ28-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ30×φ24×1000 PT-1-φ30-1000	11,700 13,200	14,100 15,900	2357 2357	2357 2357									
3-2480-09	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ32×φ26×1000 PT-1-φ32-1000	15,000	18,100	2357	2357									
3-2480-10 3-2480-11	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ35×φ28×1000 PT-1-φ35-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ37×φ30×1000 PT-1-φ37-1000	16,700 19,000	20,100	2357 2357	2357 2357									
3-2480-12	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ42×φ35×1000 PT-1-φ42-1000	23,300	28,000	2357	2357									
3-2480-13 3-2480-14	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ50×φ42×1000 PT-1-φ50-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ60×φ52×1000 PT-1-φ60-1000	27,700 32,900	33,300 39,500	2357 2357	2357 2357									
3-2480-15	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ70×φ60×1000 PT-1-φ70-1000	38,800	46,600	2357	2357									
3-2480-16 3-2480-17	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ ¢80×¢70×1000 PT-1-¢80-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ ¢90×¢80×1000 PT-1-¢90-1000	46,600 53,600	56,000 64,400	2357 2357	2357 2357									
3-2480-18	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ100× φ85×1000 PT-1-φ100-1000	65,700	78,900	2357	2357									
3-2480-19 3-2480-20	セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ110×φ95×1000 PT-1-φ110-1000 セラミック管 (PT-1) アルミナ・シリカ φ120×φ105×1000 PT-1-φ120-1000	77,800 94,000	93,400	2357 2357	2357 2357									
3-3116-01	セラミックプレート アルミナ □210 × 4t PTC - SP□210-4	27,600	33,200	2355	2355									
3-3116-02	セラミックブレート アルミナ □210 × 6t PTC-SP□210-6	36,800 43,400	44,200	2355 2355	2355 2355									
3-3116-03 3-3116-04	セラミックブレート アルミナ ロ210×8t PTC-SPロ210-8 セラミックブレート アルミナ ロ210×10t PTC-SPロ210-10	51,000	52,100 61,300	2355	2355									
3-3116-05	セラミックプレート アルミナ ロ210×12t PTC-SPロ210-12	61,500	73,900	2355	2355									
3-3116-06 3-3116-07	セラミックブレート アルミナ ロ210×16t PTC-SPU210-16 セラミックブレート アルミナ ロ210×18t PTC-SPU210-18	74,800 84,000	89,800 101,000	2355 2355	2355 2355									
3-3116-08	セラミックプレート アルミナ □210×23t PTC-SP□210-23	118,000	142,000	2355	2355									
3-3116-09 3-3116-10	セラミックブレート アルミナ ロ210×26t PTC-SPロ210-26 セラミックブレート アルミナ ロ210×29t PTC-SPロ210-29	132,000 148,000	159,000 178,000	2355 2355	2355 2355									
3-3116-11	セラミックブレート 安定化ジルコニア □200 × 3t PSZ□200-3	52,200	62,700	2355	2355									
3-3116-12 3-3116-13	セラミックプレート 安定化ジルコニア □200 × 5t PSZ□200-5 セラミックプレート 安定化ジルコニア □200 × 7t PSZ□200-7	80,200 110,000	96,300	2355 2355	2355 2355									
3-3116-14	セラミックブレート 安定化ジルコニア □200×9t PSZ□200-9	141,000	170,000	2355	2355									
3-3116-15 3-3116-16	セラミックプレート 安定化ジルコニア □200×11t PSZ□200-11 セラミックプレート 安定化ジルコニア □200×13.5t PSZ□200-13.5	168,000 200,000	202,000 240,000	2355 2355	2355 2355									
3-3116-16	セラミックプレート 安定化ジルコニア □200×16t PSZ□200-16	237,000	285,000	2355	2355									
3-3116-18	セラミックブレート 安定化ジルコニア □200×18.5t PSZ□200-18.5	266,000	320,000	2355	2355									
3-3116-19 3-3116-20	セラミックブレート 安定化ジルコニア □200×21t PSZ□200-21 セラミックプレート 安定化ジルコニア □200×24t PSZ□200-24	302,000 345,000	363,000 414,000	2355 2355	2355 2355									
3-3120-01	高純度黒鉛シート (PERMA-FOIL(R)) 500×500×0.22 PF-22UHPUC-□500	10,000	11,000	2365	2365									
3-3120-02 3-3120-03	高純度黒鉛シート (PERMA-FOIL(R)) 500×500×0.42 PF-42UHPUC-□500 高純度黒鉛シート (PERMA-FOIL(R)) 500×500×0.66 PF-66UHPUC-□500	13,300 17,700	14,800 19,600	2365 2365	2365 2365									
3-3120-04	高純度黒鉛シート (PERMA-FOIL(R)) 500×500×1.1 PF-110UHPUC-□500	20,000	21,900	2365	2365									
3-3123-01 3-3123-02	黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ) φ20×20×1 C-20-1 黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ) φ30×30×2 C-30-2	4,400 6,600	4,800 7,200	2250 2250	2250 2250									
3-3123-03	黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ) φ40×40×2 C-40-2	9,900	10,800	2250	2250									
3-3123-04 3-3306-01	黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ) φ50×50×2 C-50-2 自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro シングルボンプタイプ	15,400 630,000	17,000 770,000	2250 1412	2250 1412		41	54						
u -uuuu-u I	ロ 利 型 か (衣里 Dillu Flow (n / Fro ソンツ / ル トン ノ ブ イ ノ	030,000	1 /0,000	1412	1412	L	41	54	1	1	1	1	I	1

2023年2月1日				~~~											
品書	育品名	旧価格	新価格	研究用能合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 夏	ナビス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020 夏	設備2022 頁	アスピュア 2021 夏	アスツール 2021 夏	ナビ助2023 夏	レンタル2021 買	悪発症対策用 品パンフ 買	ウェルビーイ ングパンフ 夏
3-3306-02	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro ダブルボンブタイプ	780,000	890,000	1412	1412		41	54							
3-429-01 3-429-02	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(クリーンパック) 内径 φ1.59 × 外径 φ3.17mm ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(クリーンパック) 内径 φ3.17 × 外径 φ6.35mm	1,800 4,300	2,050 5,370	2261 2261	2261 2261										
3-429-03	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(クリーンパック) 内径 φ4.35×外径 φ6.35mm	4,000	4,900	2261	2261										
3-429-04 3-4623-01	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ (クリーンパック) 内径 φ6.35×外径 φ9.52mm 緊急携帯トイレ KW-1 1回用 250個入 KW-1 (1回用)	5,800 60,000	7,350 65,400	2261 3054	2261 3054						113				
3-4623-02 3-4628-01	緊急携帯トイレ KW-2 2回用 120個入 KW-2(2回用) 難燃備蓄用毛布(日本防炎協会認定品) 1500×2000mm 10枚入 FA-110	50,400 60,000	55,000 65,400	3054 3056	3054 3056						113				
3-4686-01	ジャンパー(男女兼用) SS ホワイト 406-70 SS	4,500	5,400				332								
3-4686-02 3-4686-03	ジャンパー(男女兼用) S ホワイト 406-70 S ジャンパー(男女兼用) M ホワイト 406-70 M	4,500 4,500	5,400 5,400				332 332								
3-4686-04 3-4686-05	ジャンパー(男女兼用) L ホワイト 406-70 L ジャンパー(男女兼用) LL ホワイト 406-70 LL	4,500 4,500	5,400 5,400				332 332								
3-4686-06 3-4686-07	ジャンパー(男女養用) 3L ホワイト 406-70 3L ジャンパー(男女養用) 4L ホワイト 406-70 4L	4,500 4,500	5,400 5,400				332 332								
3-4687-01	ジャンパー(男女兼用) SS サックス 406-71 SS	4,500	5,400				332								
3-4687-02 3-4687-03	ジャンパー(男女兼用) S サックス 406-71 S ジャンパー(男女兼用) M サックス 406-71 M	4,500 4,500	5,400 5,400				332 332								
3-4687-04 3-4687-05	ジャンパー(男女養用) L サックス 406-71 L ジャンパー(男女養用) LL サックス 406-71 LL	4,500 4,500	5,400 5,400				332 332								
3-4687-06	ジャンパー(男女兼用) 3L サックス 406-71 3L	4,500	5,400				332								
3-4687-07 3-4688-01	ジャンパー(男女兼用) 4L サックス 406-71 4L スラックス(男女兼用) SS ホワイト 839-70 SS	4,500 4,300	5,400 5,400				332 332								
3-4688-02 3-4688-03	スラックス(男女兼用) S ホワイト 839-70 S スラックス(男女兼用) M ホワイト 839-70 M	4,300 4,300	5,400 5,400				332 332								
3-4688-04	スラックス(男女兼用) L ホワイト 839-70 L	4,300	5,400				332								
3-4688-05 3-4688-06	スラックス(男女兼用) LL ホワイト 839-70 LL スラックス(男女兼用) 3L ホワイト 839-70 3L	4,300 4,300	5,400 5,400				332 332								
3-4688-07 3-4689-01	スラックス(男女兼用) 4L ホワイト 839-70 4L スラックス(男女兼用) SS サックス 839-71 SS	4,300 4,300	5,400 5,400				332 332								
3-4689-02	スラックス(男女兼用) S サックス 839-71 S	4,300	5,400				332								
3-4689-03 3-4689-04	スラックス(男女兼用) M サックス 839-71 M スラックス(男女兼用) L サックス 839-71 L	4,300 4,300	5,400 5,400				332 332								
3-4689-05 3-4689-06	スラックス(男女兼用) LL サックス 839-71 LL スラックス(男女兼用) 3L サックス 839-71 3L	4,300 4,300	5,400 5,400				332 332								
3-4689-07 3-4690-01	スラックス(男女兼用) 4L サックス 839-71 4L ジャンパー403シリーズ SS ホワイト 403-20 SS	4,300	5,400 4,900				332								
3-4690-02	ジャンパー403シリーズ S ホワイト 403-20 S	3,900	4,900				331								
3-4690-03 3-4690-04	ジャンパー403シリーズ M ホワイト 403-20 M ジャンパー403シリーズ L ホワイト 403-20 L	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4690-05 3-4690-06	ジャンパー403シリーズ LL ホワイト 403-20 LL ジャンパー403シリーズ 3L ホワイト 403-20 3L	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4690-07	ジャンパー403シリーズ 4L ホワイト 403-20 4L	3,900	4,900				331								
3-4690-08 3-4691-01	ジャンパー403シリーズ 5L ホワイト 403-20 5L ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) SS サックス 403-21 SS	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4691-02 3-4691-03	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) S サックス 403-21 S ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) M サックス 403-21 M	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4691-04	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) L サックス 403-21 L	3,900	4,900				331								
3-4691-05 3-4691-06	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) LL サックス 403-21 LL ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) 3L サックス 403-21 3L	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4691-07 3-4692-01	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) 4L サックス 403-21 4L ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) SS ミントグリーン 403-22 SS	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4692-02	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) Sミントグリーン 403-22 S ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) M ミントグリーン 403-22 M	3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4692-03 3-4692-04	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) L ミントグリーン 403-22 L	3,900 3,900	4,900				331								
3-4692-05 3-4692-06	ジャンパー(ブルゾンタイブ・男女兼用) LL ミントグリーン 403-22 LL ジャンパー(ブルゾンタイブ・男女兼用) 3L ミントグリーン 403-22 3L	3,900 3,900	4,900 4,900				331 331								
3-4692-07 3-4693-01	ジャンパー(ブルゾンタイプ・男女兼用) 4L ミントグリーン 403-22 4L ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) SS ホワイト 402-20 SS	3,900 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4693-02	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) S ホワイト 402-20 S	4,000	4,900				331								
3-4693-03 3-4693-04	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) M ホワイト 402-20 M ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) L ホワイト 402-20 L	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4693-05 3-4693-06	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) LL ホワイト 402-20 LL ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 3L ホワイト 402-20 3L	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4693-07	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 4L ホワイト 402-20 4L	4,000	4,900				331								
3-4693-08 3-4694-01	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 5L ホワイト 402-20 5L ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) SS サックス 402-21 SS	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4694-02 3-4694-03	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) S サックス 402-21 S ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) M サックス 402-21 M	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4694-04	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) L サックス 402-21 L	4,000	4,900 4,900				331								
3-4694-05 3-4694-06	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) LL サックス 402-21 LL ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 3L サックス 402-21 3L	4,000 4,000	4,900				331 331								
3-4694-07 3-4695-01	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 4L サックス 402-21 4L ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) SS ミントグリーン 402-22 SS	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4695-02 3-4695-03	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) S ミントグリーン 402-22 S ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) M ミントグリーン 402-22 M	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4695-04	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) L ミントグリーン 402-22 L	4,000	4,900				331								
3-4695-05 3-4695-06	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) LL ミントグリーン 402-22 LL ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 3L ミントグリーン 402-22 3L	4,000 4,000	4,900 4,900				331 331								
3-4695-07 3-4696-01	ジャンパー(チュニックタイプ・男女兼用) 4L ミントグリーン 402-22 4L スラックス(メンズ) S ホワイト 437-20 S	4,000 3,700	4,900 4,500				331 331								
3-4696-02	スラックス(メンズ) M ホワイト 437-20 M	3,700	4,500				331								
3-4696-03 3-4696-05	スラックス(メンズ) L ホワイト 437-20 L スラックス(メンズ) 3L ホワイト 437-20 3L	3,700 3,700	4,500 4,500				331 331								
3-4696-06 3-4696-07	スラックス(メンズ) 4L ホワイト 437-20 4L スラックス(メンズ) 5L ホワイト 437-20 5L	3,700 3,700	4,500 4,500				331 331								
3-4697-01	スラックス(メンズ) S サックス 437-21 S	3,700	4,500				331								
3-4697-02 3-4697-03	スラックス (メンズ) M サックス 437-21 M スラックス (メンズ) L サックス 437-21 L	3,700 3,700	4,500 4,500				331 331								
3-4697-04 3-4697-05	スラックス(メンズ) LL サックス 437-21 LL スラックス(メンズ) 3L サックス 437-21 3L	3,700 3,700	4,500 4,500				331 331								
3-4697-06	スラックス(メンズ) 4L サックス 437-21 4L	3,700	4,500				331								
3-4698-01 3-4698-02	スラックス (メンズ) S ミントグリーン 437-22 S スラックス (メンズ) M ミントグリーン 437-22 M	3,700 3,700	4,500 4,500				331 331								
3-4698-03 3-4698-04	スラックス(メンズ) L ミントグリーン 437-22 L スラックス(メンズ) LL ミントグリーン 437-22 LL	3,700 3,700	4,500 4,500				331 331								
3-4698-05	スラックス(メンズ) 3L ミントグリーン 437-22 3L	3,700	4,500				331								
3-4698-06 3-4699-01	スラックス (メンズ) 4L ミントグリーン 437-22 4L フード帽子 M ホワイト 484-10 M	3,700 2,500	4,500 2,900				331 318								
3-4699-02 3-4699-03	フード帽子 M サックス 484-11 M フード帽子 M ミントグリーン 484-12 M	2,500 2,500	2,900 2,900				318 318								
3-4700-01 3-4700-02	フード帽子 L ホワイト 484-10 L フード帽子 L サックス 484-11 L	2,500	2,900 2,900				318								
3-4700-03	フード帽子 L ミントグリーン 484-12 L	2,500 2,500	2,900				318 318								
3-4711-01 3-4711-02	スラックス(レディス) S ホワイト 821-20 S スラックス(レディス) M ホワイト 821-20 M	3,500 3,500	4,200 4,200				331 331								
3-4711-03 3-4711-04	スラックス(レディス) L ホワイト 821-20 L スラックス(レディス) LL ホワイト 821-20 LL	3,500 3,500	4,200 4,200				331 331								
3-4711-05	スラックス(レディス) 3L ホワイト 821-20 3L	3,500	4,200				331								
3-4711-06	スラックス(レディス) 4L ホワイト 821-20 4L	3,500	4,200				331			1					

### 1985 1985	023年2月1日。	より実施													
Miles	品書	商品名	旧価格	新価格	機器2023	2023	ナピス2022 夏	2016	2020	設備2022 頁	2021	2021	ナビ助2023 夏	レンタル2021 感染症対策用 品パンフ	ウェルピーイングバンフ
Column	4744 07	75h7 (1 57) p +P (1 001 00 p)	0.500	4.000										,	
Month			-,												
March Marc			-,												
1.000000000000000000000000000000000000	-4712-05		3,500	4,200				331							
STOCK Control Cont															
1975 1975	-4713-01	スラックス(レディス) S ミントグリーン 821-22 S													
Appendix			-,,,,,												
Company Comp	-4713-04	スラックス(レディス) LL ミントグリーン 821-22 LL	3,500	4,200				331							
\$1.00 \$1.0															
Manual Conference Manu															
April					2111	2111		116							
March Marc		滅菌トランスファービベット(スポイト) 3.5mL(全長155mm)1200本入り86.1171.010													
March Marc															
1906 1907															
1969 1961 1962							F11								00
															29 29
					2570	2570	268								29
1955 1956															
1999 1999		1 1 1	,												
1979-10	-5275-05	標準菌株 EZ-CFU(TM) One Step 19146(TM) Brevundimonas diminuta 0805Z	79,000	120,000				38	52						
1975 11															
1979-14 #886 COCK/Mich on the Control Cont															
1979-16	-5275-13			120,000					52						
19-20 Feb 19-2															
1927-11 1928 1928 1928 1929	-5275-16	標準菌株 EZ-CFU(TM) One Step 12980(TM) Geobacillus stearothermophilus 0872Z	79,000	120,000				38	52						
1979-19															
1979-72 ###															
1979-14 #FFREE C OVER 100 See 1971 The Completes in company 1972 1970 198			,												
1927-12 Part															
\$297-10 \$250 \$200 \$100															
1997-19 \$45 \$2.5 \$2.5 \$3.5 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$									52						
\$1,000 \$															
1927年75 日本日本 1927年 1															
3277-76 第48章 E-7-Amp EACH 1961/TM 19															
1927-09															
\$2277-10 \$\$8.86 (2-Auro Burill' 1970 (17 Aurorana of 1985)			,												
\$227-12															
1927-1-1		DO 1 100 PT													
2027-1-1		DO T 122 (1)	,												
\$2000 \$200		-													
1927-0-10	-5278-01		33,000					39							
\$2529-06 ##### #### ########################															
52270-10	-5278-04	標準菌株 KWIK-STIK(TM) 10231(TM) Candida albicans 0443K													
2-527-1-10 株理業務 (WG-CHTCH) (1971)(TU Costation prospens 047K 30,000 30,000 30 51 1 1 1 1 1 1 1 1															
2-227-0-10 株里泉泉 No															
59279-11 日本要素性 NVP-STRVID 2012 (TVID Intermental features) (DNICE 1999 15 1 1 1 1 1 1 1 1	-5278-08	標準菌株 KWIK-STIK(TM) 19404(TM) Clostridium sporogenes 0317K		36,000					51						
52279-11 日東景景 NOR-STRY, 700 (TUT) Enterworkers flexish 6497K 28,000 33,000 39 51 1 1 1 1 1 1 1 1															
52279-1-1 日本産業権 Non-STEIN (1931 TM Gabballus attemptomenghina 021 K 25000 30	-5278-11	標準菌株 KWIK-STIK(TM) 7080(TM) Enterococcus faecalis 0497K	28,000	33,000				39	51						
9-257-1-14															
9-2578-16															
9-527-17															
5-257-19 ## 表示性 Noise-STIK (Tito) Ustrain monosystopenes 0277K 330,000 36,000 39 51 1 1 1 1 1 1 1 1															
9-5279-2 回 乗車機体 KWK-STRK(TM) 1915(TM) Listeria monocytegenes 0981K 30,000 38,000 38,000 39 51 51 5279-21															
9-5279-22															
2-5278-23 理事業権 NVK-STIK (TIM) 19442(TIM) Paudomonas aeruginosa 0453K 22,000 25,000 39 51 3	-5278-21	標準菌株 KWIK-STIK(TM) BAA-2500(TM) Methylobacterium extorquens 01110K	33,000	41,000				39	51						
9-9278-24															
3-5278-26 標準直接 KVMC-STIK (TM) 9783 (TM) Saccharomycas cerevisiae 0699K 30,000 38,000 38,000 38,000 39 51 3		標準菌株 KWIK-STIK(TM) 27853(TM) Pseudomonas aeruginosa 0353K	22,000	25,000											
5-9278-27 標準原格 (NMC-STIX (TIM) SED (ADDIT) Salphylococcus aureus subsp. aureus 0360K 22,000 25,000 39 51 39															
3-5278-32 標準菌株 NWK-STIK(TM) 6538P(TM) Staphylococcus aureus subsp. aureus 0827K 28,000 33,000 99 51															
3-5278-33 標準菌株 KWK-STIK (TM) 6538 (TM) Staphylococcus aureus subsp. aureus 0485K 28,000 33,000 39 51															
5-5278-34 想車屋蘇株 KWK-STIK (TM) 1228 (TM) Staphylococcus pidermids 0371K 25,000 29,000 39 51 3-5278-35 標準原株 KWK-STIK (TM) 1981 (TM) Striptionoccus piperme 0385K 25,000 29,000 39 51 3-536-01 オンアイスアルミプロッグ (SmL チュープ用) 12本立て ARR-12-05 21,000 20,000 116 39 51 5-5390-01 要先式DO計 (シングルマルチ) ProDSS本條 (OPS種) 202870-1 20,5000 28,5000 686 686 3-5390-02 要先式DO計 (シングルマルチ) DO電極ケーブル10m 0DO-10 150,000 214,000 686 686 3-5390-11 要先式DO計 (シングルマルチ) DO電極ケーブル10m 0DO-10 150,000 221,000 686 686 3-5390-12 要先式DO計 (シングルマルチ) DO電極ケーブル10m 0DO-100 260,000 327,000 686 686 3-5390-13 要先式DO計 (シングルマルチ) マルチボートケーブル10m (水変センサー付) 626910-1 340,000 431,000 686 686 3-5390-13 要先式DO計 (シングルマルチン・サーナ) マルチボートケーブル 10m (水変センサーナー付) 626910-1 340,000 431,000 686 686 3-5390-13 要先式DO計 (シングルマルチン・サーナ) マルチボートケーブル 10m (水変センサーナーナーケーブル 10m (水変センサーナーナーケーブル 10m (水変センサーナーケーブル 10m (水変センサーナーケーブル 10m (水変センサーナーケーブル 10m (水変センサーナーケーブル 10m (水変センサーナーケーブル 10m (水変セン															
2-5369-01 オンアイスアルミプロック(smLチューブ用) 12本立て ABP-12-05 21,000 22,000 886 686 88															
3-5390-01 製光式の0計 (シングル/マルチ) PnDSS本体 (DPS無し) 828870-1 205,000 283,000 686 686 686									51						
3-5390-11 繁光式の計(シングル/マルチ)Dの電極ケーブル10m ODO-10 150,000 214,000 686 686 686	-5390-01	蛍光式DO計 (シングル/マルチ) ProDSS本体(GPS無し) 626870-1	205,000	263,000											
□ 5-5390-12															
3-5390-14 製光式DO計 (シングル/マルチ) マルチ4ボートケーブル10m(米深センサー付) 828910-1 340,000 431,000 686 686 686															
3-5390-15															
3-5390-16 製光式の計 (シングル/マルチ) マルチホポートケーブル100m(水源センサー付) 628911 655,000 725,000 686 686 686															
3-5390-18 東光式の計(シングル/マルチ)マルチ用電極(東光式の電極) 628900 130,000 188,000 686 686 86 86 8 8 8 3-5390-19 東光式の計(シングル/マルチ)マルチ用電極(東産板)産産船の1 140,000 202,000 686 686 86 8 8 8 3-5390-20 東光式の計(シングル/マルチ)マルチ用電極(内体)のP電極) 628903 60,000 87,500 686 686 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	-5390-16	蛍光式DO計(シングル/マルチ)マルチ4ポートケーブル100m(水深センサー付) 626911-	655,000	725,000	686	686									
3-5390-19 蛍光式のひ計 (シングル/マルチ) マルチ用電極 (馬食竜姫) 628901 140,000 202,000 686 686 9 9 3-5390-20 蛍光式のひ計 (シングル/マルチ) マルチ用電極 (内積度) 628903 60,000 87,500 686 686 9 9 3-5390-21 蛍光式のひ計 (シングル/マルチ) マルチ用電極 (内が (ORP電極) 628904 75,000 110,000 686 686 9 9 3-5390-22 蛍光式のひ計 (シングル/マルチ) 交換用のや電極 ヤップ 628903 34,000 49,000 686 686 9 9 3-5390-23 蛍光式のひ計 (シングル/マルチ) 交換用が電極チップ 628903 26,000 37,400 686 686 9 9															
3-5390-21 蛍光式DO計 (シングル/マルチ) マルチ用電極 (ルパのP電極) 828904 75,000 110,000 686 686 886 9 9-5390-22 蛍光式DO計 (シングル/マルチ) 交換用ODO電極キャップ 828890 34,000 49,000 686 686 9 9-5390-23 蛍光式DO計 (シングル/マルチ) 交換用phr電極チップ 828903 26,000 37,400 686 686 9 9-5390-23 サルズDO計 (シングル/マルチ) 交換用phr電極チップ 828963 26,000 37,400 686 686 9 9-5390-23 サルズDO計 (シングル/マルチ) 交換用phr電極チップ 828963 26,000 37,400 686 686 9 9-5390-23	-5390-19	蛍光式DO計(シングル/マルチ)マルチ用電極(濁度電極) 626901	140,000	202,000	686	686									
3-5390-22 蛍光式DO計 (シングル/マルチ) 交換用ODO電極キャップ 626890 34,000 49,000 686 686 3-5390-23 蛍光式DO計 (シングル/マルチ) 交換用pri電極チップ 626863 26,000 37,400 686 686															
3-5390-23 東光式の計 (シングル/マルチ) 交換用 中電極チップ 62863 28,000 37,400 686 686															
3-539U-24 東先式UOは (シンクル/マルチ) 交換用pH/ORP電極チッフ 626964 38,000 54,900 686 686	-5390-23	蛍光式DO計 (シングル/マルチ) 交換用pH電極チップ 626963	26,000	37,400	686										
3-5390-25															

2023年2月1日	日より実施 商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2023	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022 頁	アズピュア 2021 買	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 軍	レンタル2021 夏	感染症対策用	ウェルピーイ
				X	Ţ	*	2016	2020 頁	*	夏	夏	*	*	量化シブ	ングパンプ 夏
3-5390-26 3-5565-01	蛍光式DO計 (シングル/マルチ) スモールハードキャリングケース (4mケーブル用) 62694 抗菌ビニールスリッパ ベージュ 348551	40,000 1,200	61,900 1,500	686 3002	686 3002										
3-5565-02	抗菌ビニールスリッパ ブラウン 348552 抗菌ビニールスリッパ グリーン 348553	1,200	1,500	3002	3002										
3-5565-03 3-5565-04	抗菌ビニールスリッパ ブリーン 348554	1,200 1,200	1,500 1,500	3002 3002	3002 3002										
3-5565-05 3-5609-02	抗菌ビニールスリッパ レッド 348550 ディスポピペッティングリザーバー 25mL バルク・滅菌済 50枚入 SR002	1,200 4,350	1,500 4,690	3002 1466	3002 1466										
3-5609-03	ディスポピペッティングリザーバー 25mL 個包装・滅菌済 1箱(1枚/袋×100袋) SR001	9,380	12,000	1466	1466										
3-5609-05 3-5609-06	ディスポピペッティングリザーバー 40mL バルク・滅菌済 25枚入 SR011 ディスポピペッティングリザーバー 40mL 個包装・滅菌済 1箱(1枚/袋×100袋) SR012	2,300 14,700	2,350 15,500	1466 1466	1466 1466										
3-5951-03	クリーンルーム用ベン 青 PEN-O2IR	7,600	9,850	3292	3292										
3-6149-01 3-6149-02	クリーンルームカラーテーブ 青 1/2×33m CR100-PC1/2 クリーンルームカラーテーブ 赤 1/2×33m CR100-PC1/2	4,500 4,500	5,400 5,400	3282 3282	3282 3282										
3-6149-03	クリーンルームカラーテープ 黄 1/2×33m CR100-PC1/2 クリーンルームカラーテープ 白 1/2×33m CR100-PC1/2	4,500 4,500	5,400 5,400	3282	3282										
3-6149-04 3-615-01	クリーフルームカラーチーク 日 1/2×33m GR100-PG1/2 絶対圧真空計 VGS-240	208,000	238,000	3282 806	3282 806										
3-6508-01 3-703-03	ナハバブル発生装置 NB-1 スライダ3軸ロボット用スイッチング電源 CP10.242	510,000 29,000	600,000 36,900	2659 392	2659 392										
3-7544-01	油水兼用吸収材(アブラトール) 500×400×4mm PCA-54	19,800	21,800	3013	3013										
3-7544-02 3-7544-03	油水兼用吸収材(アブラトール) 500×400×2mm PCA54-2 油水兼用吸収材(アブラトール) 500×400×4mm PCA-54M	14,300 20,300	15,800 22,400	3013 3013	3013 3013										
3-7544-04	油水兼用吸収材(アプラトール) 500×400×4mm PCA-54T 小分け	5,500	6,100	3013	3013										
3-7544-05 3-7545-01	油水兼用吸収材(アブラトール) 500×400×2mm PCA54-2T 小分け 油専用吸収材(アブラトール) 500×400×4mm PC-50	3,900 16,500	4,300 18,200	3013 3012	3013 3012										
3-7545-02 3-7545-03	油専用吸収材(アプラトール) 500×400×2mm PC50-2(ミシン目入り) 油専用吸収材(アプラトール) 500×400×4mm PC-50M(ミシン目入り)	12,100 17,000	13,400 18,700	3012 3012	3012 3012										
3-7545-04	油専用吸収材(アプラトール) 500×400×4mm PC50-50(ミシン目入り)	20,300	22,400	3012	3012										
3-7545-05 3-7545-06	油専用吸収材(アブラトール) 500×400×4mm PC-50T 小分け 油専用吸収材(アブラトール) 500×400×2mm PC50-2T 小分け	4,600 3,300	5,100 3,700	3012 3012	3012 3012										
3-8325-11	小動物用コードレス電気パリカン	9,900	10,500	1545	1545										
3-8384-01 3-8395-01	デジタル真空計 パイロットPlus LB710202 塩ビ管継手 パルブ用ソケット 13 TS-VS-13	76,600 70	84,300 80	806 2313	806 2313										
3-8395-02	塩ビ管継手 バルブ用ソケット 16 TS-VS-16	80	90	2313	2313										
3-8395-03 3-8395-04	塩ビ管継手 バルブ用ソケット 20 TS-VS-20 塩ビ管継手 バルブ用ソケット 25 TS-VS-25	90 120	110 140	2313 2313	2313 2313										
3-8395-05	塩ビ管維手 バルブ用ソケット 30 TS-VS-30	180	210	2313	2313										
3-8395-06 3-8395-07	塩ビ管継手 バルブ用ソケット 40 TS-VS-40 塩ビ管継手 バルブ用ソケット 50 TS-VS-50	220 360	260 420	2313 2313	2313 2313										
3-8395-08	塩ビ管継手 バルブ用ソケット 65 TS-VS-65	560	650	2313	2313										
3-8395-09 3-8395-10	塩ビ管継手 バルブ用ソケット 75 TS-VS-75 塩ビ管継手 バルブ用ソケット 100 TS-VS-100	790 1,470	910 1,700	2313 2313	2313 2313										
3-8395-11	塩ビ管継手 パルブ用ソケット 125 TS-VS-125	3,640	4,810	2313	2313										
3-8395-12 3-8396-01	塩ビ管継手 バルブ用ソケット 150 TS-VS-150 塩ビ管継手 ソケット 13 TS-S-13	4,310 70	4,960 80	2313 2313	2313 2313										
3-8396-02	塩ビ管継手 ソケット 16 TS-S-16 塩ビ管継手 ソケット 20 TS-S-20	80 90	90	2313 2313	2313										
3-8396-03 3-8396-04	塩ビ管継手 ソケット 25 TS-S-25	130	110 150	2313	2313 2313										
3-8396-05 3-8396-06	塩ビ管継手 ソケット 30 TS-S-30 塩ビ管継手 ソケット 40 TS-S-40	170 300	200 350	2313 2313	2313 2313										
3-8396-07	塩ビ管継手 ソケット 50 TS-S-50	450	520	2313	2313										
3-8396-08 3-8396-09	塩ビ管継手 ソケット 65 TS-S-65 塩ビ管継手 ソケット 75 TS-S-75	780 1,130	900 1,300	2313 2313	2313 2313										
3-8396-10	塩ビ管継手 ソケット 100 TS-S-100	2,280	2,630	2313	2313										
3-8396-11 3-8396-12	塩ビ管継手 ソケット 125 TS-S-125 塩ビ管継手 ソケット 150 TS-S-150	4,000 6,600	4,610 7,600	2313	2313 2313										
3-8397-01	塩ビ管継手 チーズ 13 TS-T-13	90	110	2313	2313										
3-8397-02 3-8397-03	塩ビ管継手 チーズ 16 TS-T-16 塩ビ管継手 チーズ 20 TS-T-20	130 160	160 190	2313	2313 2313										
3-8397-04 3-8397-05	塩ビ管継手 チーズ 25 TS-T-25	250 330	290 390	2313 2313	2313 2313										
3-8397-05	塩ビ管継手 チーズ 30 TS-T-30 塩ビ管継手 チーズ 40 TS-T-40	570	660	2313	2313										
3-8397-07 3-8397-08	塩ビ管継手 チーズ 50 TS-T-50 塩ビ管継手 チーズ 65 TS-T-65	930 1,720	1,080 1,990	2313 2313	2313 2313										
3-8397-09	塩ビ管継手 チーズ 75 TS-T-75	2,640	3,050	2313	2313										
3-8397-10 3-8397-11	塩ビ管継手 チーズ 100 TS-T-100 塩ビ管継手 チーズ 125 TS-T-125	5,450 9,390	6,280 10,900	2313 2313	2313 2313										
3-8397-12	塩ビ管継手 チーズ 150 TS-T-150	17,800	20,500	2313	2313										
3-8398-01 3-8398-02	塩ビ管継手 45° エルボ 13 TS-45L-13 塩ビ管継手 45° エルボ 16 TS-45L-16	100 290	120 340	2313	2313 2313										
3-8398-03	塩ビ管継手 45° エルボ 20 TS-45L-20	180	210	2313	2313										
3-8398-04 3-8398-05	塩ビ管継手 45° エルボ 25 TS-45L-25 塩ビ管継手 45° エルボ 30 TS-45L-30	200 510	230 590	2313 2313	2313 2313										
3-8398-06 3-8398-07	塩ビ管継手 45° エルボ 40 TS-45L-40 塩ビ管継手 45° エルボ 50 TS-45L-50	610 990	710 1,140	2313 2313	2313 2313										
3-8398-07	塩ビ管継手 45° エルボ 65 TS-45L-65	1,400	1,140	2313	2313										
3-8398-09 3-8398-10	塩ビ管継手 45° エルボ 75 TS-45L-75 塩ビ管継手 45° エルボ 100 TS-45L-100	2,930 5,360	3,380 6,170	2313 2313	2313 2313										
3-8398-12	塩ビ管継手 45° エルボ 150 TS-45L-150	9,890	11,400	2313	2313										
3-8399-01 3-8399-02	塩ビ管継手 エルボ 13 TS-L-13 塩ビ管継手 エルボ 16 TS-L-16	70 80	80 90	2313 2313	2313 2313										
3-8399-03	塩ビ管継手 エルボ 20 TS-L-20	120	140	2313	2313										
3-8399-04 3-8399-05	塩ビ管継手 エルボ 25 TS-L-25 塩ビ管継手 エルボ 30 TS-L-30	170 230	200 270	2313 2313	2313 2313										
3-8399-06	塩ビ管継手 エルボ 40 TS-L-40	400	470	2313	2313										
3-8399-07 3-8399-08	塩ビ管継手 エルボ 50 TS-L-50 塩ビ管継手 エルボ 65 TS-L-65	650 1,170	750 1,360	2313 2313	2313 2313										
3-8399-09 3-8399-10	塩ビ管継手 エルボ 75 TS-L-75 塩ビ管継手 エルボ 100 TS-L-100	1,720 3,390	1,980 3,910	2313 2313	2313 2313										
3-8399-11	塩ビ管継手 エルボ 125 TS-L-125	6,630	7,640	2313	2313										
3-8399-12 3-8424-01	塩ビ管継手 エルボ 150 TS-L-150 高耐薬性ピベット(ピベットエースHGR) 20~200uL 90.5800200.1	11,100 19,000	12,800 19,600	2313 1451	2313 1451										
3-8424-02	高耐薬性ピベット(ピベットエースHGR) 200~1000uL 90.5801000.1	19,000	20,000	1451	1451										
3-8424-03 3-8424-04	高耐薬性ピベット(ピベットエースHGR) 1000~5000uL 90.5805000.1 高耐薬性ピベット(ピベットエースHGR) 2000~10000uL 90.5810000.1	28,000 29,000	29,000 29,500	1451 1451	1451 1451										
3-8555-01	モーションコントロールボード(USB/LAN接続タイプ) MR540	68,000	74,800	393	393										
3-8555-02 3-8556-01	モーションコントロールボード(USB/LAN接続タイプ) MR580 モーションコントロールボード(PCI Expressパスタイプ) MC8581Pe	98,000 98,000	108,000 108,000	393 391	393 391										
3-8556-02	モーションコントロールボード(PCI Expressパスタイプ) MC8541Pe	78,000	85,800	391	391										
3-8556-03 3-8556-04	モーションコントロールボード(PCI Expressパスタイプ) MC8082Pe モーションコントロールボード(PCI Expressパスタイプ) MC8043Pe	98,000 88,000	108,000 96,800	391 391	391 391										
3-8557-01	モーションコントローラー 1軸 MR210AU	30,000	33,000	393	393										
3-8557-02 3-8557-11	モーションコントローラー 2軸 MR220AU モーションコントローラー 専用リモートボックス MR200RB	39,000 20,000	43,000 22,000	393 393	393 393										
3-8567-01	モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8541P	78,000	85,800	393	393										
3-8567-02 3-8567-03	モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8581P モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8043P	98,000 88,000	108,000 96,800	393 393	393 393										
3-8567-04 3-8567-05	モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8022P モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8042P	49,000 58,000	53,900 63,800	393 393	393 393										
3-8567-06	モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8082P	98,000	108,000	393	393										
3-9560-18	カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-5S用樹脂再生費	8,500	8,930	1621	1621										

品書	日より実施 商品名	旧価格	新価格	研究用能合	サンクアスト	ナピス2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズピュア	アズツール	ナビ助2023	レンタル2021	感染症対策用	ウェルピーイ
	7		3.2	機器2023	2023	ナピス2022 買	2016	2020	I	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	Ä	レンタル2021 買	温パンプ	シダバンプ
3-9560-19	カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-10S用樹脂再生費	13,700	16,500	1621	1621										
3-9560-20 3-9560-21	カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-20S用樹脂再生費 カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-30S用樹脂再生費	27,000 33,000	32,400 39,600	1621 1621	1621 1621										
3-9560-22	カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-40S用樹脂再生費	42,000	50,400	1621	1621										
3-9643-01 3-9643-02	解剖用メスホルダー 全長124mm #3 解剖用メスホルダー 全長140mm #4	1,200 1,200	1,500 1,500	1546 1546	1546 1546										
3-9813-01	実体顕微鏡(オリンパス) SZ61-SET	158,000	168,000	911	911										
3-9813-02 3-9914-01	実体顕微鏡(オリンパス) 用LED照明 SZ-LW61-1-6 化学防護長靴 ケミテックブーツ 25cm	56,400 15,400	60,000 16,500	911 2997	911 2997										
3-9914-02	化学防護長靴 ケミテックブーツ 26cm	15,400	16,500	2997	2997										
3-9914-03 3-9914-04	化学防護長靴 ケミテックブーツ 27cm化学防護長靴 ケミテックブーツ 28cm	15,400 15,400	16,500 16,500	2997 2997	2997 2997										
4-1361-01	ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 14mL 14CC-1	350	400	1957	1957										
4-1361-02 4-1361-03	ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 22mL 22CC-1 ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 30mL 30CC-1	390 430	420 460	1957 1957	1957 1957										
4-1361-04	ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 54mL 54CC-1 ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 14mL 10個入 14CC-10	500	670	1957	1957										
4-1361-11 4-1361-12	ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 22mL 10個入 140C-10	3,100 3,400	3,550 3,620	1957 1957	1957 1957										
4-1361-13	ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 30mL 10個入 30CC-10	3,800	4,030	1957	1957										
4-1361-14 4-1426-01	ステンレスサンブルカップ ミニサイズ 54mL 10個入 54CC-10 ディスポシリンジ(シリコンフリー) 2mL CH002L	4,460 2,300	5,910 2,450	1957 1489	1957 1489										
4-1426-02	ディスポシリンジ(シリコンフリー) 5mL CH005L	2,550	2,900 4,450	1489 1489	1489 1489										
4-1426-03 4-1426-04	ディスポシリンジ(シリコンフリー) 10mL CH010L ディスポシリンジ(シリコンフリー) 20mL CH020L	3,950 3,950	4,450	1489	1489										
4-1436-01 4-1436-02	WD-40 MUP 防錆潤滑剤 300ML WD-40 MUP 防錆潤滑剤 400ML	540 670	830 1,050	2433 2433	2433 2433										
4-1436-02	WD-40 MUP 防錆潤滑剤 BULK 4L	4,100	5,920	2433	2433										
4-1436-04	WD-40 MUP 防錆潤滑剤 BULK 20L	18,900	27,700	2433	2433										
4-1453-02 4-1453-03	ドライアイス保管庫 -75°Cタイプ TFS-170DX ドライアイス保管庫 -75°Cタイプ TFS-250DX	631,000 706,000	707,000 864,000	198 198	198 198										
4-1453-04	ドライアイス保管庫 -80°Cタイプ TFS-110DZ	820,000	631,000	198	198										
4-1453-05 4-1690-01	ドライアイス保管庫 -80°Cタイプ TFS-170DZ ディスポカップ ストロングタイプ 30mL 100枚入	865,000 730	821,000 800	198 1866	198 1866										
4-1690-02	ディスポカップ ストロングタイプ 60mL 100枚入	970	1,070	1866	1866										
4-1690-03 4-1690-04	ディスポカップ ストロングタイプ 140mL 100枚入 ディスポカップ ストロングタイプ 200mL 100枚入	1,080 1,430	1,190 1,570	1866 1866	1866 1866										
4-1690-05	ディスポカップ ストロングタイプ 250mL 100枚入	1,540	1,690	1866	1866										
4-1690-06 4-1690-07	ディスポカップ ストロングタイプ 320mL 100枚入 ディスポカップ ストロングタイプ 430mL 100枚入	2,640 2,750	2,900 3,030	1866 1866	1866 1866										
4-1690-08	ディスポカップ ストロングタイプ 500mL 100枚入	3,410	3,750	1866	1866										
4-1690-09 4-1690-10	ディスポカップ ストロングタイプ 700mL 50枚入 ディスポカップ ストロングタイプ 860mL 50枚入	2,200 2,420	2,420 2,660	1866 1866	1866 1866										
4-1690-11	ディスポカップ TCS50L	700	780	1866	1866										
4-1690-12 4-1690-13	ディスポカップ TC71L ディスポカップ TCS70L	800 800	880 890	1866 1866	1866 1866										
4-1690-14	ディスポカップ T105L	900	990	1866	1866										
4-1690-15 4-2323-01	ディスポカップ TC129L 業務用使い捨てスリッパ フリー 10足入 202559	1,000 970	1,100 1,040	1866 3002	1866 3002										
4-2428-01	小型HLーター ピッコリーノ DI-217BK	7,330	8,900	186	186										
4-2480-01 4-2480-02	大水量型フィルターハウジング(多本用) 10インチ3本用 CF3-10 大水量型フィルターハウジング(多本用) 10インチ5本用 CF5-10	105,500 109,100	124,400 128,600	1624 1624	1624 1624										
4-2480-02	大水量型フィルターハウジング(多本用) 10インチ5本用 CF3-10 大水量型フィルターハウジング(多本用) 10インチ7本用 CF7-10	118,000	139,200	1624	1624										
4-2480-04	大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ3本用 CF3-20	123,700	145,800	1624	1624										
4-2480-05 4-2480-06	大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ5本用 CF5-20 大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ7本用 CF7-20	127,300 132,800	150,100 156,500	1624 1624	1624 1624										
4-3179-01	アズビュアディスポソックスII	5,200	7,470							60					
4-3204-01 4-3204-02	学習キット 電子回路実験(33種類) ACL-7000 学習キット ブロック状電子部分・回路実験(3種類) DCL-7000	136,000 146,000	155,000 163,000	2568 2568	2568 2568										
4-3204-03	学習キット 論理回路実験(7種類) F1-1	93,000	94,000	2568	2568										
4-3204-04 4-3204-05	学習キット アナログ電子回路実験 (22種類) MSC-01 学習キット デジタル電子回路実験 (19種類) MSC-02	74,000 84,000	80,000 88,000	2568 2568	2568 2568										
4-3204-06	学習キット 電源・信号発生・電位差実験用 M21-7000	76,000	84,000	2568	2568										
4-3206-01 4-358-11	アナログオシロスコープ 130×195×300mm CQ5005 デジタル濁度計 校正用セル4種類 CS-T	29,000 53,000	36,000 17,000	2556 707	2556 707										
4-3605-01	防爆型LEDライト 180F 米国防爆	61,800	66,800	3062	3062										
4-3606-01 4-3620-01	防爆型LEDヘッドライト 054X IEC防爆 角打ちパッキン 8520 4.8X30MT	9,900 41,500	10,800 50,300	3063 2362	3063 2362										
4-3620-02	角打ちパッキン 8520 6.4X30MT	60,800	73,600	2362	2362										
4-3620-03 4-3620-04	角打ちパッキン 8520 7. 9X30MT 角打ちパッキン 8520 9. 5X30MT	83,000 102,000	101,000 124,000	2362	2362 2362										
4-3620-05	角打ちパッキン 8520 11.1X30MT	133,000	161,000	2362	2362										
4-3620-06 4-3620-07	角打ちパッキン 8520 12. 7X30MT 角打ちパッキン 8520 15. 9X15MT	166,000 126,000	201,000 153,000	2362	2362 2362										
4-3620-08	角打ちパッキン 8520 19X15MT	175,000	212,000	2362	2362										
4-3620-09 4-3620-10	角打ちパッキン 8520 22. 2X15MT 角打ちパッキン 8520 25. 4X15MT	233,000 304,000	282,000 368,000	2362	2362 2362										
4-3629-01	シリコンシーラント TOMBO No. 9884-SC	4,280	6,300	2439	2439										
4-3629-02 4-3629-03	シリコンシーラント TOMBO No. 9884-SG シリコンシーラント TOMBO No. 9884-SS	4,280 4,280	6,300 6,300	2439 2439	2439 2439										
4-3629-04	シリコンシーラント TOMBO No. 9884-SW	4,280	6,300	2439	2439										
4-3629-05 4-3705-01	シリコンシーラント TOMBO No. 9884-SH ロックウールボード状断熱材 MGボード080-t25	10,300 16,800	15,000 19,200	2439 2361	2439 2361										
4-3705-02	ロックウールボード状断熱材 MGボード080-t50	17,200	18,800	2361	2361										
4-3705-03 4-3705-04	ロックウールボード状断熱材 MGボード080-t75 ロックウールボード状断熱材 MGボード080-t100	19,200 17,200	21,300 18,800	2361 2361	2361 2361										
4-3706-01	ロックウールベルト状断熱材 070寒冷紗贴-25t	13,800	15,320	2361	2361										
4-3706-02 4-3706-03	ロックウールベルト状断熱材 070寒冷紗貼-50t ロックウールベルト状断熱材 070ALGC贴-25t	10,900 33,600	12,000 36,920	2361	2361 2361										
4-3706-04	ロックウールベルト状断熱材 070ALGC贴-50t	20,600	22,660	2361	2361										
4-3798-01 4-3937-01	ロータップ型ふるい振とう機 TKF-50B 窒化珪素ボール SUN-11-φ5mm	1,087,000 30,000	1,600,000 39,000	354 337	354 337										
4-3937-02	窒化珪素ボール SUN−11− ¢ 10mm	24,300	31,700	337	337										
4-3937-03 4-3937-04	室化珪素ボール SUN-11- φ15mm 窒化珪素ボール SUN-11- φ20mm	24,300 24,300	31,700 31,700	337 337	337 337										
4-3937-05	窒化珪素ボール SUN-11- φ 25mm	25,000	32,500	337	337										
4-4063-01 4-4063-51	アズワンのベーパータオル(ダブルソフト) 200組入 アズワンのベーパータオル(ダブルソフト) 1ケース(200組/袋×40袋入)	115 4,100	130 4,600	2492 2492	2492 2492							83 83			
4-4063-52	アズワンのベーパータオル(ダブルソフト) 5ケース(200組/袋×40袋入)	18,500	20,700	2492	2492							83			
4-4282-01	HB保護管 HBHOGO-85300	1,300	1,500	2254	2254										
4-4282-02 4-4282-04	HB保護管 HBHOGO-641000 HB保護管 HBHOGO-85600	3,400 2,500	3,900 2,880	2254 2254	2254 2254										
4-4360-01	強力すべり止め剤 イエロー	4,200	4,020	3035	3035										
4-4360-02 4-4360-03	強力すべり止め剤 グレー 強力すべり止め剤 ホワイト	4,200 4,200	4,020 4,020	3035 3035	3035 3035										
4-4360-04	強力すべり止め剤 グリーン	4,200	3,700	3035	3035										
4-4537-01 4-4537-02	チェア ELA2-500MH2-BSA 肘無ブラック チェア ELA2-510MH2-BSA L財Jブラック	117,600 130,300	130,900 145,200	1033	1033										
	チェア ELA2-540MH2-BSA FAJ肘ブラック	138,300	154,100	1033	1033 1031										
4-4537-03 4-4538-01	FIF CR2A-230CBB-A PA BK/BK	54,300	61,000	1031					1		1	1			4

	日より実施	10年4	全压 体 1	攻中田各人	ALLATTI	±13-2000	# -	# -	W W anna	→ →₩_→	マブルーリ	±12 Bhoosa	1.2.401.0001	感染症対策用	h-12-/
品書	育品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 夏	ナピス2022 夏	サーフース 2016 夏	サーフース 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023	レンタル2021 夏	総果証対策用 品パンフ 買	ウェルビーイ ングパンフ 夏
4-4538-03	FIT CR2A-210CBB-L PA BK/BK	53,600	60,200	1031	1031										
4-4538-04 4-4538-05	### CR2A-200CBB-N PA BK/BK ### CR2A-230CBB-A PU BK/BK	40,900 55,400	45,900 62,200	1031	1031 1031										
4-4538-06	チェア CR2A-220CBB-R PU BK/BK	52,300	58,700	1031	1031										
4-4538-07 4-4538-08	FIT CR2A-210CBB-L PU BK/BK FIT CR2A-200CBB-N PU BK/BK	54,700 42,000	61,400 47,100	1031	1031										
4-4683-01	TPX 15mLチューブ T15010S	27,000	45,000	2126	2126										
4-4683-02 4-4686-01	TPX 15mLチューブ T15015S マイクロブレート用共通カバー P38C01N	18,000 6,000	27,000 8,000	2126 1353	2126 1353										
4-4686-02 4-4691-01	マイクロブレート用共通カバー P38C03S	8,500 5,980	10,200 6,300	1353 3058	1353 3058										
4-4691-02	水に浮かぶリュックサック 3R70 黒 水に浮かぶリュックサック 3R70 赤	5,980	6,300	3058	3058										
4-4699-01 4-4699-02	Sharpie滅菌ラボマーカー PEN-20IR 黒 Sharpie滅菌ラボマーカー PEN-25IR 黒	4,620 12,100	5,000 13,000	1593 1593	1593 1593										
4-499-01	絶縁ゴムブッシング 薄鋼用 GB-39	97	120	3398	3398										
4-499-02 4-499-03	絶縁ゴムブッシング 薄鋼用 GB-51 絶縁ゴムブッシング 薄鋼用 GB-63	170 340	210 400	3398	3398 3398										
4-499-04	絶縁ゴムブッシング 厚鋼用 100個入 GB-28	6,710	7,890	3398	3398										<u> </u>
4-499-05 4-500-01	絶縁ゴムブッシング 薄鋼用 GB-75 ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-19	400 90	460 100	3398 3398	3398 3398										
4-500-02 4-500-03	ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-25 ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-32	140 220	160 260	3398 3398	3398 3398										
4-500-04	ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-40	350	390	3398	3398										
4-500-05 4-500-06	ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-50 ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-60	450 670	500 740	3398 3398	3398 3398										
4-500-07	ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-75	1,050	1,150	3398	3398										
4-500-08 4-500-09	ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-86 ベークノズル(ケーブル引込保護材) FB-98	1,330 1,560	1,480 1,720	3398 3398	3398 3398										
4-5086-03	NW 変換ニップル テーパー型 ch4025ta	5,300	4,930	464	464										
4-5088-01 4-5129-01	NW チェーン式クランプ cp63ch 樹脂製ふるい φ204-2000	4,200 19,400	3,740 20,500	463 361	463 361										
4-5132-01 4-5132-02	ロックウールロール状断熱材 MGマイティロールALK-25t ロックウールロール状断熱材 MGマイティロールALK-50t	14,600 14,100	16,030 15,480	2361 2361	2361 2361										
4-5132-03	ロックウールロール状断熱材 MGマイティロールALGC-25t	25,200	27,730	2361	2361										
4-5132-04 4-5251-01	ロックウールロール状断熱材 MGマイティロールALGC-50t ガス検知器 HT-4300 水素ガス用	19,600 121,000	21,530 144,000	2361 741	2361 741										
4-5251-03	ガス検知器 HT-4300 都市ガス、プロパンガス用	116,000	136,000	741	741										
4-5251-04 4-5251-05	ガス検知器 HT-4300 都市ガス用 ガス検知器 HT-4300 一酸化炭素	112,000 131,000	130,000 150,000	741 741	741 741										
4-5272-11	原水フィルター(前処理カートリッジフィルター) RF000142	24,500	25,700	1616	1616										
4-5272-12 4-5275-01	イオン交換樹脂カートリッジ RF000134 多機能防災ラジオライト BR-999	35,000 5,800	40,000 6,380	1616 3065	1616 3065										
4-5276-01	難燃備蓄用毛布 BR-943	3,400	3,500	3056	3056										
4-5276-02 5-085-09	難燃備蓄用毛布 BR-944 廃液回収容器専用ネームブレート無地	3,200 950	4,200 1,170	3056 1093	3056 1093		182								
5-4006-11	ラボチューブタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ2 × φ4mm 1巻(15m) SCFJ00003	5,250	6,050	2269	2269										
5-4006-12 5-4006-13	ラボチュープタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ3×φ5mm 1巻(15m) SCFJ00004 ラボチュープタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ4×φ6mm 1巻(15m) SCFJ00006	7,600 8,850	8,740 10,300	2269 2269	2269 2269										
5-4006-14	ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ) φ5 × φ7mm 1巻(15m) SCFJ00009 ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ) φ6 × φ8mm 1巻(15m) SCFJ00013	9,300	10,800	2269	2269										
5-4006-15 5-4006-16	ラボチューブダイコン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ6 × φ8mm 1巻(15m) SCFJ00013 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ7 × φ10mm 1巻(15m) SCFJ00019	9,800 15,500	11,400 18,000	2269 2269	2269 2269										
5-4006-17 5-4006-18	ラボチューブタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ8×φ11mm 1巻(15m) SCFJ00023 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ9×φ12mm 1巻(15m) SCFJ00028	17,900 21,600	20,700 24,900	2269 2269	2269 2269										
5-4006-19	ラボチューブタイゴン(R) LMT-55(ミリサイズ) φ10×φ13mm 1巻(15m) SCFJ00033	26,300	30,400	2269	2269										
5-5600-11 5-5600-13	電磁ふるい振とう機 湿式用頭部蓋(ふるい用) ふるい振とう機湿式用受皿(ふるい用)	130,000 65,000	145,000 72,000	353 353	353 353										
5-5600-15	電磁ふるい振とう機留金カバー 粉砕機用	80,000	88,000	353	353										
5-5600-16 5-5600-17	電磁ふるい振とう機メノー乳鉢 粉砕機用 電磁ふるい振とう機メノーボール(粉砕機用) φ70mm	345,000 165,000	380,000 180,000	353 353	353 353										
5-5600-18	電磁ふるい振とう機メノーボール(粉砕機用) φ50mm	125,000	137,000	353	353										
5-5600-21 5-5600-22	ふるい振とう機能式用受皿(ふるい用)1 ふるい振とう機能式用受皿(ふるい用)2	18,000 16,000	20,000 18,000	353 353	353 353										
5-5600-23 5-5600-24	ふるい振とう機乾式用受皿(ふるい用)3 ふるい振とう機乾式用受皿(ふるい用)4	14,000 12,000	16,000 14,000	353 353	353 353										
5-5600-25	ふるい振とう機乾式用アダプターφ150mm	50,000	55,000	353	353										
5-5600-26 5-5600-27	ふるい振とう機乾式用アダプターφ100mm ふるい振とう機乾式用アダプターφ75mm	50,000 50,000	55,000 55,000	353 353	353 353										
5-5600-28	ふるい振とう機湿式用アダプターφ150mm	50,000	55,000	353	353										
5-5600-41 5-5600-42	電磁ふるい振とう機 AC100~120V spartan 電磁ふるい振とう機 AC100~120V pro	375,000 480,000	412,500 528,000	353 353	353 353										
5-5600-43	電磁ふるい振とう機 AC100~120V BASIC	350,000	385,000	353	353										
5-5600-51 5-5600-52	電磁ふるい振とう機 AC200~240V spartan 電磁ふるい振とう機 AC200~240V pro	375,000 480,000	412,500 528,000	353 353	353 353										
5-5600-53	電磁ふるい振とう機 AC200~240V BASIC	350,000	385,000	353	353										
61-0080-47 6-1033-11	ボラリオンライト SE7582 ミニミニウェルダー (本体) UH-1101	373,000 110,000	405,000 145,000	3150 382	3150 382										
6-1033-21 6-1033-22	ミニミニウェルダー用 ガングリップ型電極 UHP-901 ミニミニウェルダー用 板材用電板(ハベン型) UHP-103	40,000 50,000	59,000 71,500	382 382	382 382										
6-1033-23	ミニミニウェルダー用 板材用電極(大ペン型) UHP-303	58,000	81,500	382	382										
6-1033-24 6-1033-25	ミニミニウェルダー用 ピンセット型電極 UHP-102A ミニミニウェルダー用 マイナスペン型電極 UHP-MF01	45,000 38,000	62,000 51,500	382 382	382 382										
6-1033-26	ミニミニウェルダー用 クリップマイナス型電極 UHP-308	16,000	20,000	382	382										
61-6436-40 61-6436-42	エルヴェールトイレットティシュー シングル170m 個包装(芯なし) 723088 エルヴェールトイレットティシュー シングル170m (芯なし) 723282	5,850 5,380	6,730 6,190								36 36	86 86			
61-9869-04	患者衣(上衣・男女兼用) ブルー×ピンク S 285-98 S	2,000	2,600			533									
61-9869-05 61-9869-06	恵者衣(上衣・男女兼用) ブルー×オレンジ M 285-98 M 恵者衣(上衣・男女兼用) ブルー×ブラウン L 285-98 L	2,000 2,000	2,600 2,600			533 533									
61-9869-07 61-9869-08	患者衣(上衣・男女兼用) ブルー×グリーン LL 285-98 LL 患者衣(上衣・男女兼用) ブルー×ネイビー 3L 285-98 3L	2,000 2,000	2,600 2,600			533 533									
61-9869-38	患者衣(スラックス・男女兼用) ブルー×ピンク S 286-98 S	1,900	2,500			533									
61-9869-39 61-9869-40	患者衣(スラックス・男女兼用) ブルー×オレンジ M 286-98 M 患者衣(スラックス・男女兼用) ブルー×ブラウン L 286-98 L	1,900 1,900	2,500 2,500			533 533									
61-9869-41	患者衣(スラックス・男女兼用) ブルー×グリーン LL 286-98 LL	1,900	2,500			533									
61-9869-42 61-9869-82	恵者衣(スラックス・男女兼用) ブルー×ネイビー 3L 286-98 3L 恵者衣ガウン(男女兼用) ブルー×ピンク S 289-98 S	1,900 2,900	2,500 3,600			533 533									
61-9869-83	患者衣ガウン(男女兼用) ブルー×オレンジ M 289-98 M	2,900	3,600			533									
61-9869-84 61-9869-85	患者	2,900 2,900	3,600 3,600			533 533									
61-9869-86	患者衣ガウン(男女兼用) ブルー×ネイビー 3L 289-98 3L	2,900 4,600	3,600 5,300			533									
61-9881-06 61-9881-07	防水エプロン(袖あり) ホワイト M 507-90 M 防水エプロン(袖あり) ホワイト L 507-90 L	4,600	5,300			521 521									
61-9881-08 61-9881-09	防水エプロン(袖あり) ホワイト LL 507-90 LL 防水エプロン(袖あり) ブルー M 507-91 M	4,600 4,600	5,300 5,300			521 521									
61-9881-10	防水エプロン(袖あり) ブルー L 507-91 L	4,600	5,300			521									
61-9881-11 61-9893-01	防水エブロン(袖あり) ブルー LL 507-91 LL ウエストパッグ ブラック 900-05 フリー	4,600 2,500	5,300 3,100			521 2075									
61-9893-29	入浴用撥水エブロン(ポーチ付) ピンク M 909-93 M	2,300	2,700			1982									
61-9893-30 61-9893-31	入浴用撥水エブロン(ポーチ付) ピンク L 909-93 L 入浴用撥水エブロン(ポーチ付) グリーン M 909-92 M	2,300 2,300	2,700 2,700			1982 1982									
61-9893-32	入浴用搬水エブロン(ポーチ付) グリーン L 909-92 L	2,300	2,700			1982									

2023年2月1日	日より実施														
品書	南品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 夏	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020 ■	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 買	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ 頁	ウェルピーイ ングパンフ 買
61 0000 40	ブリントエブロン(アンパンマン) M ANP915-70 M	4,000	4.000			0007					^				,
61-9900-40 61-9900-41	プリントエブロン(アンパンマン) M ANP915-70 M プリントエブロン(アンパンマン) L ANP915-70 L	4,200 4,200	4,900 4,900			2037 2037									
62-1628-50 62-2711-63	エリエール ブロワイブ ソフトマイクロワイパー ポリ包装 723589 リストレスト付きマウスパッド(GEL) ブラック MP-GELBK	12,240 1,390	13,680 1,760	2489 2584	2489 2584										
62-3145-97	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 15φ GB 15 ゴムブッシング	1,800	2,340	3398	3398										
62-3145-98 62-3145-99	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 16¢ GB 16 ゴムブッシング 絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 19¢ GB 19 ゴムブッシング	2,730 1,800	3,280 2,340	3398 3398	3398 3398										
62-3146-01	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 19 φ GB 19 ゴムブッシング 絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 22 φ GB 22 ゴムブッシング	3,900	4,400	3398	3398										
62-3146-02 62-3146-03	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 25φ GB 25 ゴムブッシング 絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 31φ GB 31 ゴムブッシング	2,700 2,700	3,240 3,150	3398 3398	3398 3398										
62-3146-05	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 36φ GB 36 ゴムブッシング	110	130	3398	3398										
62-3146-06 62-3146-07	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 42φ GB 42 ゴムブッシング 絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 54φ GB 54 ゴムブッシング	140 220	160 260	3398 3398	3398 3398										
62-3146-08	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 70φ GB 70 ゴムブッシング	370	420	3398	3398										
62-3146-09 62-3146-10	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 82 φ GB 82 ゴムブッシング 絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 92 φ GB 92 ゴムブッシング	460 520	530 590	3398 3398	3398 3398										
62-3146-11	絶縁ゴムブッシング ケーブル引込保護材 黒 104φ GB104 ゴムブッシング	570	660	3398	3398										
62-4995-81 62-4995-82	エリエール ブロワイブ ストロングタオルE50 ホワイト ポリ包装 703428 エリエール ブロワイブ ストロングタオルE50 ハンディ-100 703429	12,420 10,240	13,680 11,360	2489 2489	2489 2489										
62-9213-55	防災帰宅支援セット BR-922	3,980	4,200	3052	3052										
62-9213-57 62-9213-58	防災37点セット ネイビー BR-921N 防災37点セット レッド BR-921N	22,000	22,500 22,500	3053 3053	3053 3053										
62-9213-59	防災37点セット ブラック BR-921N	22,000	22,500	3053	3053										
63-1487-80 63-1487-81	携帯式保安ボックス錠 スペアキーボックス Lサイズ 携帯式保安ボックス錠 スペアキーボックス Mサイズ	3,500 2,540	4,200 2,810	3074 3074	3074 3074	3074 3074									
63-1495-80	アルミワイヤー #16×5m HW-344	230	250	2229	2229	2336									<u> </u>
63-1495-81 63-1495-82	アルミワイヤー #18×7m HW-345 アルミワイヤー #20×9m HW-346	230 230	250 250	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1502-68	ステンレス線 #12×12m IW-124	1,020	1,230	2229	2229	2336									
63-1502-69 63-1502-70	ステンレス線 #14×10m IW-132 ステンレス線 #14×20m IW-134	580 1,040	700 1,260	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1502-71	ステンレス線 #16×15m IW-142	570	680	2229	2229	2336									
63-1502-72 63-1502-73	ステンレス線 #16×30m IW-144 ステンレス線 #18×30m IW-152	1,040 600	1,260 730	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1502-74	ステンレス線 #18×55m IW-154	1,050 590	1,270	2229 2229	2229	2336									
63-1502-75 63-1502-76	ステンレス線 #20×50m IW-162 ステンレス線 #20×100m IW-164	1,080	710 1,300	2229	2229 2229	2336 2336									
63-1502-77	ステンレス線 #18×15m HW-136	570	630	2229	2229	2336									
63-1502-78 63-1502-79	ステンレス線 #20×25m HW-137 ステンレス線 #22×25m HW-138	570 570	630 630	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1502-80 63-1502-81	ステンレス線 #16×2m HW-305 ステンレス線 #30×20m HW-308	270 270	300 300	2229 2229	2229	2336 2336									
63-1502-81	ステンレス線 #30 × 20m HW-308 ステンレス線 ミニ #28 × 16m HW-053	160	180	2229	2229 2229	2336									
63-1502-83 63-1502-84	ステンレス線 ミニ #26×12m HW-054	170 170	190 190	2229	2229 2229	2336 2336									
63-1502-85	ステンレス線 ミニ #24×8m HW-055 ステンレス線 ミニ #22×6m HW-056	160	180	2229 2229	2229	2336									
63-1505-19	ナマシ鉄線 #12×36m HW-069	1,100	1,270	2229	2229	2336									
63-1505-20 63-1505-21	ナマシ鉄線 #12×72m HW-331 ナマシ鉄線 #10×24m HW-070	2,100 1,100	2,400 1,270	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1505-22	ナマシ鉄線 #10×48m HW-330	2,100	2,400	2229	2229	2336 2336									
63-1510-58 63-1510-59	真鍮線 #16×約10m HW-145 真鍮線 #18×約15m HW-146	950 950	1,010 1,010	2229	2229 2229	2336									
63-1510-60 63-1510-61	真鍮線 #20×約20m HW-147 真鍮線 ミニ #22×8m HW-062	850 250	910 290	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-62	真鍮線 = #22 × 14m HW-060	250	290	2229	2229	2336									
63-1510-63 63-1510-64	計金 #8×約10m IW-005 計金 #10×約8m IW-014	880 370	930 450	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-65	針金 #10×約15m IW-015	610	740	2229	2229	2336									
63-1510-66 63-1510-67	針金 #12×約12m IW-024 針金 #12×24m IW-025	370 640	450 780	2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-68	計金 #14×約20m IW-034	380	460	2229	2229	2336									
63-1510-69 63-1510-70	針金 #14×40m IW-035 針金 #16×約15m IW-042	640 250	780 310	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-71	針金 #16×約30m IW-044	420	480	2229	2229	2336									
63-1510-72 63-1510-73	針金 #16×約60m IW-045 針金 #18×約30m IW-052	670 260	810 320	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-74	針金 #18×約55m IW-054	430	520	2229	2229	2336									
63-1510-75 63-1510-76	針金 #18×約110m IW-055 針金 #20×約50m IW-062	670 270	810 330	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-77	針金 #20×約100m IW-064	460	560	2229	2229	2336									
63-1510-78 63-1510-79	針金 #20×約200m IW-065 針金 #22×約80m IW-072	730 270	880 330	2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-80	針金 #22×約165m IW-074	500	610	2229	2229	2336									
63-1510-81 63-1510-82	針金 #22×約330m IW-075 針金 #24×約70m IW-082	750 250	910 300	2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-83	針金 #26×約95m IW-083	250	300	2229	2229	2336									
63-1510-84 63-1510-85	針金 #28×約110m IW-084 針金 番手:#12 長さ約72m HW-151	250 2,700	300 2,840	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-86	針金 ミニ #20 × 7m HW-032	130	150	2229	2229	2336									
63-1510-87 63-1510-88	計金 ミニ #22×10m HW-033 計金 ミニ #24×12m HW-034	130 130	150 150	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1510-89	針金ミニ #30 × 20m HW-035	130	150	2229	2229	2336									
63-1510-90 63-1510-91	針金 ミニ #28×17m HW-036 針金 ミニ #26×15m HW-037	130 130	150 150	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1511-98	鋼線 #14×約15m IW-234	1,580	2,080	2229	2229	2336									
63-1511-99 63-1512-01	銅線 #16×約15m IW-242 銅線 #16×約30m IW-244	1,040 1,940	1,380 2,600	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1512-02 63-1512-03	銅線 #18×約25m IW-252	970 1 820	1,350 2,540	2229	2229	2336									
63-1512-03 63-1512-04	銅線 #18×約50m IW-254 銅線 #20×約45m IW-262	1,820 1,000	2,540 1,370	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1512-05 63-1512-06	鋼線 #26×約14m HW-045 鋼線 #24×約10m HW-046	170 170	230 230	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1512-07	銅線 #22×約8m HW-047	170	230	2229	2229	2336									
63-1512-08 63-1512-09	銅線 #16×約2m HW-312 銅線 #16×約10m HW-130	180 780	240 1,000	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1512-10	銅線 #18×約15m HW-131	650	850	2229	2229	2336									
63-1512-11 63-1512-12	銅線 #20×約20m HW-132 銅線 #22×約25m HW-133	550 480	700 620	2229 2229	2229 2229	2336 2336									
63-1514-91	イスゴム 平置 角型 黒 対象脚サイズ65mm GK-341	380	450	1044	1044	1044									
63-1514-92 63-1514-93	イスゴム 平置 角型 黒 対象脚サイズ80mm GK-342 イスゴム 平置 角型 黒 対象脚サイズ95mm GK-343	410 440	480 510	1044 1044	1044 1044	1044 1044									
63-1515-04	イスゴム 平置 丸型 黒 対象脚サイズ40mm GK-171	150	180	1044	1044	1044									
63-1515-05 63-1515-06	イスゴム 平置 丸型 黒 対象脚サイズ50mm GK-172 イスゴム 平置 丸型 黒 対象脚サイズ65mm GK-173	260 540	310 630	1044 1044	1044 1044	1044 1044									
63-1825-80	エリエール プロワイブ ソフトフィットタオル帯どめ 50枚×24パック 703526	9,360	10,320	2489	2489	TOTAL									
63-4021-13 63-4154-50	4K60Hz対応 4入力2出力 HDMIマトリックススイッチ RS-HDSW42-4K PCTFE オス・ルアーロック継手 R1/8 NR0302-001	14,400 4,320	8,800 5,400	2577 2288	2577 2288										
63-4154-51	PCTFE オス・ルアーロック継手 R1/4 NR0302-002	4,320	5,400	2288	2288										
63-4154-52 63-4154-53	PCTFE メス・ルアーロック継手 R1/8 NR0324-001 PCTFE メス・ルアーロック継手 R1/4 NR0324-002	3,480 3,480	4,400 4,400	2288 2288	2288 2288										
-> 00		0,400	+,400	2200	2200	1	1	1	1	1	1	1		1	,

### 1848	一ル ナビ助202:		- 最級企力策用 - 最級企力 - 異 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日	STIPS I
1999 日				
### 1999 日				
### 1948				
### 1990				
### 64-606-00-07 (フールカーン エネス・バート パマナッショット				
### 1980				
### 64-08-00 2				
### 15:50				
### 64969-12 フォーカルーン エネスバート セイルブルー engert 15:00 20:00 778				
### 15:00				
19-096-96 フォーカルトンエネスバーシャイ・アライ・アラク・spent light 1,000				1
### 15:000				
### 13000				
### 15:000				
6+0999-62 フォーカルトーン エキスバートライト マリンブルー export light 13,000 15,000 778				
### 15000				
4-0896-66 フォーカルトーン エネスバーライト カリピアンブルー expert light 13,000 15,000 778 1,000 15,000 778 1,000 15,000 778 1,000 15,000 778 1,000 15,000 778 1,000 15,000 778 1,000 15,00				
64-0890-06				
4-0880-07			16	
4-0890-09 パリアリールMAX(ベルト海) マプネットタイプ BRB-500BS			16	
44-0809-15			16 16	
44-0809-16			16	
### 1597-51 新りたたタルートPCスタンド(8段階) PCA-LTSBBK			16 16	
84-3187-51 樹脂製剤酸キャビネット&薬品保管庫 育 FPLA-H385M/2 46,000 49,800 1086 1086 1086 1086 4-3187-53			16	28
54-3187-56 樹脂製剤酸キャビネット本産品保管庫 IPLA-H3SBM-WT				20
84-3187-56 TPLA-H38S耐酸キャビネット用棚板 グレー T-H385-SF 3.000 3.850 1086 1086				
84-5189-03 ホワイトシーツレギュラー使用 180枚 1,380 1,550 1539 1539 1539 (84-5189-04 ホワイトシーツ ウイド 使用 90枚 1,380 1,550 1539 1539 (84-5189-05 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539 1539) (84-5189-05 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 153				
84-5189-05 ホワイトンーツスーパーワイド 徳用 50枚 1,380 1,650 1539 1538 1538 1538 64-5225-62 バルスオキンメータ Read-5 9196 225,000 245,000 842 64-5225-63 保援がパーパーのもからかった。 11,580 11,777 11				
84-5225-62				
84-6402-31 ロ腔ケア用線棒 マウスティック 80本入 4908 1.280 1.430 1.777 86-4401-89 シンプルマウスバッド 標準サイズ ブラック MP-BFD2BK 1.030 1.430 2584 2584 89 49 9 489 849 9 489 849 9				
84-6441-89 シンブルマウスパッド 標準サイズ ブラック MP-BF02BK 1,030 1,430 2,584 2584 9 489 64-7680-94 エリエールブロワイブ ソアトタナルホワイトやわらか・ボリ色装 50枚×24袋入 823354 10,560 11,760 2489 2489 9 489 64-7680-95 エリエールプロワイブ ストロングタナル E50 ホワイト 250 ×250mm 100枝×30袋入 70384 28,200 31,200 2489 2489 9 432				
84-7660-95				
64-8092-55 アーネストペーバータオルR 1ケース (200枚 バック x 35 バック 入) 4,200 4,880 432 64-8916-19 フルフェイスネット (2枚入)ホワイト 5 K 2 K 3 K 3 K 3 K 3 K 4 0 0 0 2972 2972 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				
64-8916-19 フルフェイスキット(2枚入) ホワイト S KZN470-60 S 3.400 4.000 2972 2972				
64-8916-21 フルフェイスネット(2枚入) ホワイト K ZN470-60 L 3,400 4,000 2972 2972 64-9481-23 充電定車別機 38V 50Ah U ハンドル ブレミアムスマートシリーズ PBC-3650 32,800 38,000 1562 1562 56-532-201 キャピタル/ズル 100個入 1,500 1,800 2426 2426 56-539-03 ダイヤベン D へン 金色 5,000 5,800 2231 2231 6-539-04 ダイヤベン D へン 角皆芯 2,700 3,200 2231 2231 56-539-04				
64-9481-23 充電式準刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ PBC-3650 32.800 38.000 1562 1562 6-532-201 キャピタルプズル 100個入 1,500 1,500 2426 2426 5.539-03 ダイヤン Dベン用 替芯 2,700 3,200 2231 2231 6-539-04 ダイヤベン Dベン用 替芯 2,700 3,200 2231 2231				
6-539-03 ダイヤペン Dペン 金色 5,000 5,800 2231 2231 6-539-04 ダイヤペン Dペン用 替芯 2,700 3,200 2,231 2231				
6-539-06 ダイヤベン Dポイントベン用 替芯 1.800 2.300 2231 2231				
6-5667-01 セイフティ純線クリップ C-M(R) 410 440 3408 3408 6-5667-02 セイフティ純線クリップ C-M(K) 410 440 3408 3408				
6-5667-03 セイフティ能線クリップ C-M(W) 410 440 3408 3408				
8-587-21 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ0.79×φ2.38mm 1巻(15m) ACFJ000001 3,500 4,090 2269 2269 2269 6-587-22 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ1.59×φ3.18mm 1巻(15m) ACFJ000002 4,400 5,180 2269 2269				
6-587-23 ラボチューブタイゴン(R)LMT-55 ¢1.59×¢4.76mm 1巻(15m) ACFJ000003 10.200 11,800 2269 2269 6-587-24 ラボチューブタイゴン(R)LMT-55 ¢2.38×¢3.97mm 1巻(15m) ACFJ00004 5.050 5.860 2269 2269				
6 ⁻⁵⁰⁷⁻²⁴ フルチューンタイコン(R/LMT-55 ゆ2.38 × ゆ3.37mm BE(15m) ACF-000004 5,050 2269 2269 6-587-25 ラボチューブタイゴン(R)LMT-55 ゆ2.38 × ゆ5.56mm 地質(15m) ACF-000005 12,100 14,000 2269 2269				
6-587-26 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ3.18×φ4.76mm 1巻(15m) ACF,000006 6,050 6,970 2289 2269 2269 6-587-27 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ3.18×φ6.35mm 1巻(15m) ACF,000007 16,800 19,500 2269 2269				
6-587-28 ラボチューブタイゴン(R)LMT-55 か3.97×か5.56mm 1巻(15m) ACFJ00009 7,400 8,540 2289 2289				
8-587-29 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ3.97×φ7.14mm 1巻(15m) ACFJ00010 16,800 19,500 2269 2269 2269 6-587-30 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ4.76×φ6.35mm 1巻(15m) ACFJ00011 8,200 9,460 2269 2269				
6-587-31				
6-587-32				
6-587-35				
6-587-37 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 φ7.94×φ12.7mm 1巻(15m) ACFJ00023 42,900 49,500 2269 2269				
6-587-38 ラボチューブタイゴン(R) LMT-55 ゆ9.52×ゆ12.7mm 1巻(15m) ACFJ00027 33,400 38,500 2289 2269 6-6438-01 パーシロンチューブSE-200 ゆ3.18×ゆ6.35 1巻(15m) AJD00007 24,400 25,200 2273 2273				
6-6438-02 バーシロンチューブSE-200 φ4.76×φ7.94 1巻(15m) AJD00012 28.600 30.000 2273 2273 6-6438-03 バーシロンチューブSE-200 φ6.35×φ9.53 1巻(15m) AJD00017 40,400 41,800 2273 2273				
6-6438-04 パーシロンチューブSE-200 ゆ5.53 × φ14.29 1巻(15m) ADD00028 58,300 61,000 2273 2273				
6-6438-05 パーシロンチューブSE-200 φ12.70×φ19.05 1巻(15m) AJD00038 88,000 91,200 2273 2273 6-8032-01 セフティースクエア ブルー 430-0200 2.480 2.620 2.791 2.791				
6-8032-02 セフティースウエアピンウ 430-0230 2,480 2,620 2,791 2,791				
6-8032-03 セプティースクエア グリーン 430-0210 2,480 2,620 2791 2791 8-8032-04 セプティースクエア アイボリー 430-0220 2,480 2,620 2,791 2791 2791				
6-8307-01 クリーンルームカラーテーブ 1インチ×33青 CR-100-PC1 5,800 6,960 3,281 3281				
6-8307-03 クリーンルームカラーテーブ 1インチ×33素 CR-100-PC1 5.800 6.960 3281 3281 6-8307-04 クリーンルームカラーテーブ 1インチ×33黄 CR-100-PC1 5.800 6.960 3281 3281				
6-8307-05 クリーンルームカラーテーブ 1インチ×33白 CR-100-PC1 5,800 6,960 3281 3281 6-8630-01 達沈管 スーパーシールキャップ 15mL 1ケース(2ラック(25本/ラック)/箱×10箱入) 28,300 36,700 2135 2135				
8-8630-02 遠波管 スーパーシールキャップ 50mL 1ケース(25本/ラック×20ラック入) 3191-335 35,100 45,200 2135 2135				
6-8672-12 ビベットチップ(滅菌済) 96本×6箱 1045-965 7,500 9,600 1459 1 6-9006-11 クローサー 200枚×12袋 VT-22 24,000 28,980 2371 2371 2490				
6-907-11 クローサー 100枚×8級 VT-30 20,000 24,160 2371 2371 2490				
6-9011-11 クローサー100枚×40箱 CP-100 24,000 29,000 2371 2371 2490 6-9012-11 クローサー 36枚×40ボトル BW-25 18,000 21,800 2371 2371 2490				
7-1031-01 ダイヤマットライトブルー 411-0150 74,000 86,000 2791 2791 7-1031-03 ダイヤマット ダークグリーン 411-0170 74,000 86,000 2791 2791				
7-1031-05 ダイヤマットレッド 411-0130 74,000 86,000 2791 2791				
7-1031-07 ダイヤマットグリーン 411-0110 74,000 86,000 2791 2791 7-1031-09 ダイヤマットグレー 411-0120 74,000 86,000 2791 2791				
7-1031-10 ダイヤマットブラウン 411-0140 74,000 86,000 2791 2791				
7-113-06 グリンパバー A用ラバーマットフレーム HRF6090-1 16,900 19,800 3276 3276 486 7-113-07 グリンリバー B用ラバーマットフレーム HRF6012-1 20,900 24,200 3276 3276 486				

THE COLOR THE COLOR PROPERTY OF THE COLO					
1996	アズピュア アズ: 2021 20 頁]	アズツール ナビ助2023 2021 買 買	3 レンタル2021 夏	感染症対策用 品パンフ 夏	ウェルピーイ ングパンフ 夏
1700		^		_	^
1995					
Page					
Print(Page Print(Page Page Pa					
17:10-10					
1999					
1966 日					
1999年 日 1998年 日 19					
1999年 1997年 19					
1925年 アー・スラッシュア・スークラブエルドの 大きで、大きで、大きで、大きで、大きで、大きで、大きで、大きで、大きで、大きで、					
1979-1989					
17月22日 マイ・スクマッカス カー・スクマッカー (大学 で) 190 1					
1922-06 ファースクマウタ アメースクラブ シャースクラブ シャースクラグ 1920 200 201 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1922-99 マデー・ベンドウェア・メート・ベンドングでは、「1920 100 201 112 122					
1922年9日 アデースプラナタル ステースクラブスルのデービンデーター 1970 1,000 2021 1,000					
192299 マアーグリナタ・ストランフェルジル・ピット・フェーグリー 1990 1900 2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1923年0日 レデー・ジェアウェス ボート・ジアン はんで - メデー・データー 1994年 730 100 201 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1923-19 デー・ジャナタ・オースタクテス・バッカ・イドー・メモー・ブルー (1944) 7200 8000 9201 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1933年 リテー・ベラシアウド メデー・グランズにがたい タイピー メモ・ペーター 1994 1200					
7-123-96 レデー・ベス・サット スマー・スクラブエレがよって、マスモー・デールー (名) 1000 2021 1.000 2022					
1923-00 かんていっから、1940-00 1.000					
2-252-06 かんていタからにおからに					
1-723-796					
5239年 大スポンタ 中から 4.84 40 0.1					
1922年1-10 元次がレラオピー 1984年1 1.500 1.20					
1920년 1927년 19					
79247-6					
1924年の アンズハウタ オイビー 3 Me4 年後					
17-124-07 アンズ・ハンフ キイー 5.194-48 1.500					
7-1249-01					
アンジェーターの					
2-128-96 メンズグヤウウ スマー・スクラブエルガン・カイト シッル・ロース 17-40 LL 7,000 8,400 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
7-1248-06 メンズンドウァン スマー・スクラブエルブル・オウイトックルイト・4、78-1-40-45 7.000 8.000 2022 7-1248-01 7-12					
プログライン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ					
1-1257-02 メンスジャケット スマートスクラブエレガント ネイビー ×スモーキーブルー M 191-46 M 7,000 8,400 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1-1257-04 シスグシャケット スマースクラブエルガット ネイビーススモーギーガル・1月1-46 1、7500 8.400 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1-1257-05 メングンサウト スマースクラブエルガント ネイピー・メモーモーブルー 31、71-48 31、7.600 8.400 2022 7-1257-06 メングンサウト スマートスクラブエルガント ネイピー・メモーモーブルー 61 781-48 41、7.600 8.400 2022 7-1257-07 メングンサウト スマートスクラブエレガント ネイピー・メモーモーブルー 51 781-48 51、7600 8.400 2022 7-1266-01 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 185 133-98 S) 4.400 4.800 2022 7-1266-01 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 185 133-98 S) 4.400 4.800 2022 7-1266-03 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-03 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-03 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-05 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-05 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-06 スクラブ (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2022 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2.202 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2.202 7-1266-07 2.207 7 (男女瀬川 ネイピー 187 3-98 H) 4.400 4.800 2.202 2.207 7 (
7-1257-07					
1-1266-01 スクラブ(男女業用) ネイビー S133-98 S					
1-1286-03					
7-1286-04 スクラブ(男女養用) ネイビー L.133-88 L. 4,400 4,800 2022 7-1286-05 スクラブ(男女養用) ネイビー L.133-88 L. 4,400 4,800 2022 7-1286-06 スクラブ(男女養用) ネイビー L.133-88 L. 4,400 4,800 2022 7-1286-07 スクラブ(男女養用) ネイビー 4.133-88 L. 4,400 4,800 2022 7-1286-07					
7-1286-06 スクラブ(男女業用) ネイビー 3L 133-96 3L 4.400 4.800 2022 7-1286-07 スクラブ(男女業用) ネイビー 4L 133-98 3L 4.400 4.800 2022 7-1286-07 スクラブ(男女業用) ネイビー 4L 133-98 4L 4.400 4.800 2022 7-1286-07 スクラブ(男女業用) ネイビー 4L 133-98 4L 4.400 4.800 2022 7-1286-07 スクラブ(男女業用) ネイビー 4L 133-98 4L 4.400 4.800 2022 7-1286-07 3.500 7-12					
7-1266-07 スクラブ(男女業用)ネイビー4L 133-98 4L 4.400 4.800 2022					
7-1694-02 除着フィルタ エコペント スタンダード 幹電フィルタ 50個A 4222/7038SSA 25,000 27,500 11478					
7-1784-01 ペリカン硬度外痛診針 (NRFL/ 硬度外痛診針) 170 × 80mm 20本入 P-1780N 20,000 21,800 1440 1440 17-1784-02 ペリカン硬度外痛診針 (NRFL/ 硬度外痛診針) 170 × 115mm 10本入 P-17115N 17,000 18,500 1440 1440 17-1764-05 ペリカン硬度外痛診針 (NRFL/ 硬度外痛診針) 200 × 80mm 20本入 P-280N 20,000 21,800 1440 1440 1440 1440 1440 17-1764-05 ペリカン硬度外痛診針 (NRFL/ 硬度外痛診針) 200 × 80mm 20本入 P-280N 20,000 21,800 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1					
7-1784-03 ペリカン硬度外痛粉針 (NRFL/ 硬度外痛粉針) 18G × 80mm 20本入 P-1880N 20,000 21,800 11440 1440 17-1786-05 ベリカン硬度外痛粉針 (NRFL/ 硬度外痛粉針) 200 × 80mm 20本入 P-2890N 20,000 21,800 11440					
7-1764-05 ペリカン使度外森静針 (NRFiz 使度外森静針) 200 × 80mm 20本入 P-2080N 20,000 21,800 1440					
7-1786-01 ベンカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 75mm 25本人 PE-2575SIN 22.500 25.000 11440 7-1786-02 ベンカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 95mm 25本人 PE-2590SIN 22.500 25.000 11440 7-1786-03 ベンカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 95mm 25本人 PE-2590SIN 22.500 25.000 11440 7-1786-04 ベンカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 75mm 25本人 PE-2790SIN 22.500 25.000 11440 7-1786-05 ベンカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 95mm 25本人 PE-2790SIN 22.500 25.000 11440 7-1786-06 ベンカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 95mm 25本人 PE-2790SIN 22.500 25.000 11440 7-1787-01 ズビグカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 95mm 25本人 PE-2790SIN 22.500 25.000 11440 7-1787-01 ズビグカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 95mm 25本人 45079O8N-01 7.500 8.250 11440 7-1787-02 ズビグカン脊椎麻酔針 NRFit 22G × 126mm 25本人 45079O8N-01 7.500 8.250 11440 7-1787-03 ズビグカン脊椎麻酔針 NRFit 22G × 126mm 25本人 45075TiN-01 7.500 8.250 11440 7-1787-03 ズビグカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 88mm 25本人 450575TiN-01 7.500 8.250 11440 7-1787-03 ズビグカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 88mm 25本人 450575TiN-01 7.500 8.250 11440 7-1787-03 7.500 8.250 11440 7-1787-04 7.500 7.500 8.250 11440 7-1805-01					
7-1786-02 ベンカン脊椎麻酔計 NRFit 25G × 90mm 25本入 PE-2590RIN 22.500 25.000 11440					
7-1786-04 ペンカン脊椎麻酔針 NRFit 27G × 75mm 25本入 PE-2775SIN 22.500 25.000 11440					
7-1788-06					
7-1787-01 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 22G × 88mm 25本入 4507908N-01 7,500 8,250 11440 17-1787-02 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 22G × 120mm 25本入 4506909N-01 11.250 12.250 11440 17-1787-03 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 88mm 25本入 4505690N-01 7,500 8,250 11440 17-1787-04 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 88mm 25本入 4505690N-01 7,500 8,250 11440 17-1787-04 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 88mm 25本入 450590N-01 7,500 8,250 11440 17-1809-01 ペリフィックスカテーテル周ーネウター NRFit 25備入 451380N-01 11.250 12.250 11441 17-1804-01 ペリフィックスカテーテル NRFit 25備入 451380N-01 22.500 24.500 11441 17-1805-01 ペリフィックスカテーテル NRFit 25備入 451580N-01 32.500 35.000 11441 17-1805-02 ペリフィックスカテーテル NRFit 25備入 45150N-01 30.000 32.750 11441 17-1805-02 ペリフィックスカテーテル NRFit 25備入 45150N-01 30.000 32.750 11441 17-1805-02 ペリフィックスカテーテル NRFit 25mh 25mh 25mh 25mh 25mh 25mh 25mh 25mh					
7-1787-03 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 25Gx 75mm 25本入 4505751N-01 7,500 8,250 1440 7-1787-04 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 25Gx 75mm 25本入 4505905N-01 7,500 8,250 1440 7-1803-01 ペリフィックスカテーテル用コネクター NRFit 25個入 4513800N-01 11,250 12,250 1441 7-1805-01 ペリフィックスカテーテルト NRFit 25個入 4513800N-01 22,500 24,500 1441 7-1805-01 ペリフィックスカテーテル (NRFit (硬膜外カテーテル) ソフトチップカテーテル 25本入 45130 32,500 35,000 1441 7-1805-02 ペリフィックスカテーテル (NRFit (硬膜外カテーテル) ソフトチップカテーテル 25本入 45131501N-01 30,000 32,750 1441 7-1806-01 しのドンリンジ NRFit スリップタイプ 25本入 4837110 22,500 24,500 1440 7-1807-01 ペリフィックスクラング 15本入 4637110 22,500 24,500 1441 7-1807-01 ペリフィックスクラング 15本入 4637110 7-1807-01 7-1807-01 ペリフィックスクラング 15本入 4637110 7-1807-01 7-18					
7-1787-04 スピノカン脊椎麻酔針 NRFit 25G × 88mm 25本入 450590N-01 7,500 8,250 11440 7-1803-01 ベリフィックスカテーテル用コネクター NRFit 25個人 451380N-01 11,250 12,250 1441 7-1804-01 ベリフィックスフラットフィルター NRFit 25個人 451380N-01 22,500 24,500 1441 7-1805-01 ベリフィックスカテーテル (NRFit 25個人 451580IN-01 22,500 35,000 1441 7-1805-01 ベリフィックスカテーテル (NRFit 25個人 451580IN-01 32,500 35,000 1441 7-1805-02 ベリフィックスカテーテル (NRFit 25個人 451730IN-01 30,000 32,750 1441 7-1805-02 (NRFit 27-1805-02 14,500 1441 7-1805-01 (NRFit 27-1805-02 14,500 1440 7-1805-01 (NRFit 27-1805-02 14,500 1440 7-1807-01 (NRFit 27-1805-02 14,500 1440 7-1807-01 ベッフィックスカテ・オットNRFit 27-1805-02 (NRFit 27-1805-02 14,500 1440 7-1807-01 ベッフィックスカテ・オットNRFit 27-1805-02 (NRFit 27-1805-02 14,500 1440 7-1807-01 ベッフィックスカッチ・キャトNRFit 27-1805-02 (NRFit 27-1805-02 14,500 1441 7-1807-01 (NRFit 27-1805-02 14,500					
7-1804-01 ペリフィックスフラットフィルター NRFit 25個人 4515501N-01 22.500 24.500 11441 7-1805-01 ペリフィックスカテーテル (NRFit / 硬膜外カテーテル) ソフトチップカテーテル 25本人 45131 32.500 35.000 1441 7-1805-02 ペリフィックスカテーテル (NRFit / 硬膜外カテーテル) ペリフィックスカケーテル (NRFit / 硬膜外カテーテル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーデル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーテル * ペリフィックスカケーデル * ペリフィックスカケードル * ペリフィックスカケードル * ペリフィックスカケードル * ペリフィックスカケードル * ペリフィックスカケードル * ペリフィックスカケードル * ペリフィックスカケード * ペリフィックスカケード * ペリフィックスカケード * ペリフィックスカケード * イッド * ペリフィックスカケード * イッド・ロックタード * イット・ロー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ					
7-1805-01 ペリフィックスカテーテル (NRFix / 硬膜外カテーテル) ソフトチップカテーテル 25本入 45150 32.500 35.000 11441 7-1805-02 ペリフィックスカテーテル (NRFix / 硬膜外カテーテル) ソフトチップカテーテル 25本入 45131501N-01 30.000 32.750 11441 7-1806-01 LORシリンジ NRFix スリップタイプ 25本入 4837110 22.500 24.500 11440 7-1807-01 ペリフィックスタンダード 4ット NRFix スリップタイプ 25本入 4838110 22.500 24.500 11440 7-1807-01 ペリフィックスタンダード 4ット NRFix / 中華 25.000 11440 7-1807-01 ペリフィックススタンダード 4ット NRFix / 中華 25.000 11441 7-1807-01 ペリフィックススタンダード 4ット NRFix / 中華 25.000 11441 7-1807-01 11441 7-180					
7-1806-01 LORシリンジ NRFit: スリップタイプ 25本入 4637110 22.500 24,500 1440 7-1806-02 LORシリンジ NRFit: ロッウタイプ 25本入 4638110 22.500 24,500 1440 7-1807-01 ペリフィックススケダードキッド(NRFiz: / 持続硬度外解酔かテーテルキット) LORシリンジ 10セット入 PSK-S1C 47,000 51,200 1441					
7-1806-02 LORシリンジ NRFit ロックタイブ 25本入 4638110 22.500 24,500 1440 7-1807-01 ペリフィックススケッチ・ドキット(NRFitz/持続硬度外棄酔カテーテルキット) LORシリンジ 10セット入 PSK-S1C 47,000 51,200 1441					
7-1807-02 ペリフィックススタンダード・キット(NRFit) 持続硬膜外麻酔カテーテルキット) かっスシリング 10セット入 PSK-S2(50,000 54,500 1441					
7-1808-01 ペリフィックスセット(持続硬度外類酔カテーテルキット) ミニセット 10本入 PMS-S18N 26,000 28,300 11441					
7-1808-02 ペリフィックスセット(持続硬度外麻酔カテーテルキット) フィルターセット 10本入 PFS-S179 33,000 36,000 1441 7-1808-03 ペリフィックスセット(持続硬度外麻酔カテーテルキット) フィルターセット 10本入 PFS-S18 33,000 36,000 1441					
7-1808-04 ペリフィックスセット(持続硬度外海酔カテーテルキット) フィルターセット 10本入 PFS-S181 39,000 42,500 11441					
7-1945-01 フィルター付き人工鼻 エコサーム 84.9×88.5mm 50個人 4244/711BSSA 37,500 41,200 1478 17945-02 フィルター付き人工鼻 エコサーム 77.0×88.5mm 50個人 4333/711BSSA 27,500 30,200 1478					
7-1945-03 フィルター付き人工券 エコサーム 81.4×48.1mm 50個入 9064/711BSSA 27,500 30,200 1478					
7-1945-04 フィルター付き人工鼻 エコサーム 91.3×48.1mm 50個入 9065/710BSSA 27.500 30,100 1478 7-2037-11 お風呂用車いす MH-2 101,000 112,000		132			
7-2110-04 SCCスクリュー管瓶白 6ml (純水洗浄処理済み) No.2 10,000 10,600 3295 3295					
7-2110-05 SCCスクリュー管照白 9ml (純水洗浄処理済み) No.3 11,500 12,600 3295 3295 7-2110-07 SCCスクリュー管照白 2ml (純水洗浄処理済み) No.5 7,800 8,480 3295 3295					
7-2110-08 SCCスクリュー管瓶白 30ml (純水洗浄処理済み) № 6 9,400 10,100 3295 3295 7-2110-09 SCCスクリュー管瓶白 50ml (純水洗浄処理済み) № 7 13,000 14,100 3295 3295					
7-2110-10 SCCスクリュー管質白NO8 110ml (検水洗浄処理済み) No.8 18.000 19.400 3295 3295					
7-2156-01 セラパテ ベージュ 最弱 2,000 2,670 7-2156-02 セラパテ 黄 弱 2,000 2,670		321 321			

2023年2月1日	日より実施 南品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト	ナビス2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズピュア	アズツール	ナビ助2023	レンタル2021	感染症対策用	ウェルピーイ
	Pia 1	114	31E-10	機器2023 頁	2023	I	2016	2020	I	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	, Canada	I	温パンプ	シダバンプ
7-2156-03	セラパテ 赤 中弱	2,000	2,670									321			
7-2156-04 7-2156-05	セラパテ 緑 中	2,000	2,670 2,670									321 321			
7-2156-06	セラパテ 黒 最強 スクリュー管瓶 6mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.2	2,000	2,670	2005	2005							321			
7-2222-01 7-2222-02	スクリュー官版 omL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.2 スクリュー管瓶 9mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.3	9,400 10,800	10,200 11,600	3295 3295	3295 3295										
7-2222-03 7-2222-04	スクリュー管瓶 20mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.5 スクリュー管瓶 30mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.6	7,800 12,500	8,460 13,200	3295 3295	3295 3295										
7-2222-05	スクリュー管瓶 50mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.7	16,800	18,100	3295	3295										
7-2222-06 7-2518-01	スクリュー管瓶 110mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.8 アテント Sケア夜1枚安心パッド ふつうタイブ 30枚 業務用 773523	16,500 1,800	17,500 1,980	3295	3295							114			
7-2518-02 7-2518-03	アテント Sケア夜1枚安心パッド 多いタイプ 30枚 業務用 773524 アテント Sケア夜1枚安心パッド 特に多いタイプ 20枚 業務用 773525	2,100 2,000	2,310 2,200									114 114			
7-2519-02	アテント Sケア長時間安心パッド ワイドタイプ 36枚 業務用 773522	1,830	2,020									114			
7-2519-03 7-2520-11	アテント Sケア長時間安心パッド ダブルブロックタイプ 36枚 業務用 763898 アテント Rケア紙パンツにつける尿とりパッド 773575	1,900	2,090 1,540									114			
7-2521-01	アテント Rケアスーパーフィットテープ S 24枚 業務用 773008	3,270	3,600									114			
7-2521-02 7-2521-03	アテント Rケアスーパーフィットテーブ M 22枚 業務用 773009 アテント Rケアスーパーフィットテーブ L 20枚 業務用 773010	3,000 3,140	3,300 3,460									114			
7-2522-01 7-2522-02	アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ M-L 22枚 業務用 21000098 アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ L-LL 20枚 業務用 773824	2,380 2,380	2,620 2,620									114 114			
7-2535-04	ライフリー 横モレ安心テーブ止め LL 500-006751-00	2,380	2,680									113			
7-2545-01 7-2545-02	エリエール 超吸収キッチンタオル 4ロール入(50カット) 82363 エリエール 超吸収キッチンタオル 2ロール入(70カット) 823634	300 210	340 220									87 87			
7-2673-01 7-2673-02	アテント Rケア うす型さらさらパンツ S 22枚 業務用 20774006 アテント Rケア うす型さらさらパンツ M-L 22枚 業務用 20774007	2,100 2,260	2,310 2,490									114 114			
7-2673-03	アテント Rケア うす型さらさらパンツ L-LL 20枚 業務用 20774008	2,260	2,490									114			
7-2789-03 7-2789-04	リボンスタンダード B5 リボンスタンダード B4	1,550 3,200	1,750 3,550			285 285						262 262			
7-2828-01	3Dサージカルマスク LIFE レギュラー 60枚入 7501	1,970	2,090			545									
7-2828-02 7-2864-01	3Dサージカルマスク LIFE 小さめ 60枚入 7502 スーパースコープ ブラック FC-201 S	1,970 4,500	2,090 5,000			545 767									
7-2864-02 7-2864-03	スーパースコープ シャインレッド FC-201 S スーパースコープ マゼンダ FC-201 S	4,500 4,500	5,000 5,000			767 767									
7-2864-04	スーパースコーブ パステルピンク FC-201 S	4,500	5,000			767									
7-2864-05 7-2864-06	スーパースコープ フォレストグリーン FC-201 S スーパースコープ マリンブルー FC-201 S	4,500 4,500	5,000 5,000			767 767									
7-2864-07	スーパースコープ ロイヤルブルー FC-201 S	4,500	5,000			767									
7-2864-08 7-2864-09	スーパースコープ セイルブルー FC-201 S スーパースコープ バイオレット FC-201 S	4,500 4,500	5,000 5,000			767 767									
7-2866-01 7-2866-02	聴診器 フォーカルトーン 小児用 ブラック basis S for child 聴診器 フォーカルトーン 小児用 パステルピンク basis S for child	8,000 8,000	9,800 9,800			779 779									
7-2866-03	聴診器 フォーカルトーン 小児用 マゼンダ basis S for child	8,000	9,800			779									
7-2866-04 7-2866-05	聴診器 フォーカルトーン 小児用 シャインレッド basis S for child 聴診器 フォーカルトーン 小児用 バイオレット basis S for child	8,000 8,000	9,800 9,800			779 779									
7-2866-06 7-2866-07	聴診器 フォーカルトーン 小児用 マリンブルー basis S for child 聴診器 フォーカルトーン 小児用 セイルブルー basis S for child	8,000 8,000	9,800 9,800			779 779									
7-2866-08	聴診器 フォーカルトーン 小児用 ロイヤルブルー basis S for child	8,000	9,800			779									
7-307-01 7-3287-01	フッ素樹脂チューブカッター マルチラック(アルミ) 白	6,000 18,900	7,400 20,800	2269	2269	223									
7-3287-02	マルチラック(スチール) 白	18,900	20,800			223									
7-3467-01 7-3467-02	スタースプリングスツール ブラック 60220 スタースプリングスツール ホワイト 60221	29,800 29,800	39,800 39,800			747 747									
7-3467-03 7-3497-01	スタースプリングスツール ブラウン 60227 ケモミニスパイクV 4550587 50個入り	29,800 22,500	39,800 24,500			747 372									
7-3667-01	チューブしぼり器 M	1,900	2,470			343						508			
7-3667-02 7-3738-01	チューブしぼり器 L AEDトレーニングキット サマリタン PAD350Pトレーナー TRN-350-JA	2,200 95,000	2,860 105,000			343 1016						508			
7-3738-02 7-3738-11	AEDトレーニングキット サマリタン PAD450Pトレーナー TRN-450-JA AEDトレーニングキット サマリタン トレーナー用パッドパック TRN-PAK-04	95,000 5,000	105,000 5,500			1016 1016									
7-3738-13	AEDトレーニングキット サマリタントレーナー用バットバッグ IRN-FAK-U4 AEDトレーニングキット サマリタントレーナー用交換用電極 (10セット入) TRN-ACC-02	9,000	9,900			1016									
7-3738-14 7-3738-15	AEDトレーニングキット サマリタン トレーナー用交換用電極 (25セット入) TRN-ACC-03 AEDトレーニングキット サマリタン トレーナー用リモートコントローラ TRN-ACC-16	20,000 8,000	22,000 8,800			1016 1016									
7-3738-16	AEDトレーニングキット サマリタントレーナー用充電用ACアダプター TRN-ACC-14 AED サマリタン 小学生~大人用パッドパック PAD-PAK-03J	3,000	3,300	2117	0117	1016						200			
7-3739-11 7-3739-12	AED サマリタン 小学生~太人用ハットハック PAD-PAK-03J AED サマリタン 未就学児用パッドパック PAD-PAK-04J	37,000 25,000	41,000 28,000	3117 3117	3117 3117	1016 1016						368 368			
7-3739-13 7-3739-15	AED サマリタン ソフトキャリーケース PAD-BAG-01 AED サマリタン ハートサインリュックサック PAD-BAG-02	20,000 9,200	22,000 11,000	3117 3117	3117 3117	1016 1016						368 368			
7-3739-21	AED サマリタン 本体(PAD350P) 350-STR-JA-10	199,800	220,000	3117	3117	1016						368			
7-3739-22 7-3773-11	AED サマリタン 本体(PAD450P) 450-STR-JA-10 防寒・防風アルミポンチョ(4層) 50875	235,000 600	259,000 680	3117	3117	1016 651						368			
7-3775-11 7-3775-12	防寒・防風アルミ寝袋(4層構造) 50865 防寒・防風アルミ寝袋(4層構造) 静音 50885	480 680	550 780			651 651									
7-3777-11	防寒・防風アルミシート 50860	190	220	3055	3055	001									
7-3777-12 7-3777-13	防寒・防風アルミシート 50870 防寒・防風アルミシート 50880	250 280	300 330	3055 3055	3055 3055										
7-3847-01 7-3847-02	Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ボタン/フレックスチップブレード) PENO Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ボタン/絶縁型フレックスチップブレード)	67,500 92,500	71,000 98,000			1613 1613									
7-3847-03	Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ボタン/コーティングブレード) PEN02	75,000	79,000			1613									
7-3847-04 7-3847-05	Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ボタン/絶縁型コーティングブレード) PE Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスター付き (ボタン/フレックスチップブレード) PENI	100,000 70,000	110,000 74,000			1613 1613									
7-3847-06	Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスター付き (ボタン/絶縁型フレックスチップブレード	95,000	100,000			1613									
7-3847-07 7-3847-08	Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ロッカー/フレックスチップブレード) PEN Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ロッカー/絶縁型フレックスチップブレー	67,500 92,500	71,000 98,000			1613 1613									
7-3847-09 7-3850-01	Eサージカル (電気メスペンシル) ホルスターなし (ロッカー/コーティングブレード) PEN04 ドクターチェア ミドルパック TS201-LBK	75,000 79,900	79,000 92,400			1613 744									
7-3850-02	ドクターチェア ハイバック TS206-LBK	89,300	104,500			744									
7-411-01 7-4118-01	フォーカルトーン エキスパート ブラックエディション expert コンファ ウロシステムIII (ショートタイプ) 2way 12Frサイズ 806421210	21,000 12,500	23,000 14,900			778 1905									
7-4118-02	コンファ ウロシステムIII (ショートタイプ) 2way 14Fサイズ 806421410 コンファ ウロシステムIII (ショートタイプ) 2way 16Frサイズ 806421610	12,500 12,500	14,900 14,900			1905 1905									
7-4118-03 7-4118-04	コンファ ウロシステムIII (ショートタイプ) 2way 18Frサイズ 806421810	12,500	14,900			1905									
7-4118-05 7-4241-01	コンファ ウロシステムIII (ショートタイプ) 2way 20Frサイズ 806422010 パンツ (男女兼用) ホワイト SS WH11486B-010	12,500 2,200	14,900 3,000			1905 2024									
7-4241-02	パンツ (男女兼用) ホワイト S WH11486B-010	2,200	3,000			2024									
7-4241-03 7-4241-04	パンツ (男女兼用) ホワイト M WH11486B-010 パンツ (男女兼用) ホワイト L WH11486B-010	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4241-05 7-4241-06	パンツ (男女兼用) ホワイト LL WH11486B-010 パンツ (男女兼用) ホワイト 3L WH11486B-010	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4241-07	パンツ (男女兼用) ホワイト 4L WH11486B-010	2,200	3,000			2024									
7-4242-01 7-4242-02	パンツ (男女兼用) ダークグレー SS WH11486A-015 パンツ (男女兼用) ダークグレー S WH11486A-015	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4242-03	パンツ (男女兼用) ダークグレー M WH11486A-015	2,200	3,000			2024									
7-4242-04 7-4242-05	パンツ (男女兼用) ダークグレー L WH11486A-015 パンツ (男女兼用) ダークグレー LL WH11486A-015	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4242-06 7-4242-07	パンツ (男女兼用) ダークグレー 3L WH11486A-015 パンツ (男女兼用) ダークグレー 4L WH11486A-015	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4243-01	パンツ (男女兼用) ブラック SS WH11486-019	2,200	3,000			2024									
7-4243-02	パンツ (男女兼用) ブラック S WH11486-019	2,200	3,000			2024 2024									

2023年2月1日															
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 夏	レンタル2021 夏	感染症対策用 品パンフ 夏	ウェルピーイ ングパンフ 夏
	S. W. C. W. C. M. C. D. C. D. C. W. C. D.				*		*	^							
7-4243-04 7-4243-05	パンツ (男女兼用) ブラック L WH11486-019 パンツ (男女兼用) ブラック LL WH11486-019	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4243-06	パンツ (男女兼用) ブラック 3L WH11486-019	2,200	3,000			2024									
7-4243-07 7-4244-01	パンツ (男女兼用) ブラック 4L WH11486-019 パンツ (男女兼用) サックス SS WH11486-021	2,200 2,200	3,000			2024 2024									
7-4244-02	パンツ (男女兼用) サックス S WH11486-021	2,200	3,000			2024									
7-4244-03 7-4244-04	パンツ (男女兼用) サックス M WH11486-021 パンツ (男女兼用) サックス L WH11486-021	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4244-05	パンツ (男女兼用) サックス LL WH11486-021	2,200	3,000			2024									
7-4244-06 7-4244-07	パンツ (男女兼用) サックス 3L WH11486-021 パンツ (男女兼用) サックス 4L WH11486-021	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4245-01	パンツ (男女兼用) ターコイズ SS WH11486-023	2,200	3,000			2024									
7-4245-02 7-4245-03	パンツ (男女兼用) ターコイズ S WH11486-023 パンツ (男女兼用) ターコイズ M WH11486-023	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4245-04	パンツ (男女兼用) ターコイズ L WH11486-023	2,200	3,000			2024									
7-4245-05 7-4245-06	パンツ (男女兼用) ターコイズ LL WH11486-023 パンツ (男女兼用) ターコイズ 3L WH11486-023	2,200 2,200	3,000			2024 2024									
7-4245-07	パンツ (男女兼用) ターコイズ 4L WH11486-023	2,200	3,000			2024									
7-4246-01 7-4246-02	パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー SS WH11486-028 パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー S WH11486-028	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4246-03	パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー M WH11486-028	2,200	3,000			2024									
7-4246-04 7-4246-05	パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー L WH11486-028 パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー LL WH11486-028	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4246-06	パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー 3L WH11486-028	2,200	3,000			2024									
7-4246-07 7-4247-01	パンツ (男女兼用) ロイヤルブルー 4L WH11486-028 パンツ (男女兼用) ネイビー SS WH11486-029	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4247-02	パンツ (男女兼用) ネイビー S WH11486-029	2,200	3,000			2024									
7-4247-03 7-4247-04	パンツ (男女兼用) ネイビー M WH11486-029 パンツ (男女兼用) ネイビー L WH11486-029	2,200 2,200	3,000			2024 2024									
7-4247-05	パンツ (男女兼用) ネイビー LL WH11486-029	2,200	3,000			2024									
7-4247-06 7-4247-07	パンツ (男女兼用) ネイビー 3L WH11486-029 パンツ (男女兼用) ネイビー 4L WH11486-029	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4248-01	パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン SS WH11486-042	2,200	3,000			2024									
7-4248-02 7-4248-03	パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン S WH11486-042 パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン M WH11486-042	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4248-04	パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン L WH11486-042	2,200	3,000			2024									
7-4248-05 7-4248-06	パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン LL WH11486-042 パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン 3L WH11486-042	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4248-06	パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン 3L WHT1480-042 パンツ (男女兼用) エメラルドグリーン 4L WH11486-042	2,200	3,000			2024									
7-4249-01	パンツ (男女兼用) グリーン SS WH11486-045	2,200	3,000 3,000			2024									
7-4249-02 7-4249-03	パンツ (男女兼用) グリーン S WH11486-045 パンツ (男女兼用) グリーン M WH11486-045	2,200 2,200	3,000			2024 2024									
7-4249-04	パンツ (男女兼用) グリーン L WH11486-045	2,200	3,000			2024									
7-4249-05 7-4249-06	パンツ (男女兼用) グリーン LL WH11486-045 パンツ (男女兼用) グリーン 3L WH11486-045	2,200 2,200	3,000			2024 2024									
7-4249-07	パンツ (男女兼用) グリーン 4L WH11486-045	2,200	3,000			2024									
7-4250-01 7-4250-02	パンツ (男女兼用) ピンク SS WH11486-061 パンツ (男女兼用) ピンク S WH11486-061	2,200 2,200	3,000			2024									
7-4250-03	パンツ (男女兼用) ピンク M WH11486-061	2,200	3,000			2024									
7-4250-04 7-4250-05	パンツ (男女兼用) ピンク L WH11486-061 パンツ (男女兼用) ピンク LL WH11486-061	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4250-06	パンツ (男女兼用) ピンク 3L WH11486-061	2,200	3,000			2024									
7-4250-07 7-4251-01	パンツ (男女兼用) ピンク 4L WH11486-061 パンツ (男女兼用) コーラルピンク SS WH11486-063	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4251-02	パンツ (男女兼用) コーラルピンク S WH11486-063	2,200	3,000			2024									
7-4251-03 7-4251-04	パンツ (男女兼用) コーラルピンク M WHI1486-063 パンツ (男女兼用) コーラルピンク L WHI1486-063	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4251-05	パンツ (男女兼用) コーラルピンク LL WH11486-063	2,200	3,000			2024									
7-4251-06 7-4251-07	パンツ (男女兼用) コーラルビンク 3L WH11486-063 パンツ (男女兼用) コーラルビンク 4L WH11486-063	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4251-07	パンツ (男女兼用) ラベンダー SS WH11486-086	2,200	3,000			2024									
7-4252-02	パンツ (男女兼用) ラベンダー S WH11486-086	2,200	3,000			2024									
7-4252-03 7-4252-04	パンツ (男女兼用) ラベンダー M WH11486-086 パンツ (男女兼用) ラベンダー L WH11486-086	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4252-05	パンツ (男女兼用) ラベンダー LL WH11486-086	2,200	3,000			2024									
7-4252-06 7-4252-07	パンツ (男女兼用) ラベンダー 3L WH11486-086 パンツ (男女兼用) ラベンダー 4L WH11486-086	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4253-01	パンツ (男女兼用) バーガンディ SS WH11486A-088	2,200	3,000			2024									
7-4253-02 7-4253-03	パンツ (男女兼用) バーガンディ S WH11486A-088 パンツ (男女兼用) バーガンディ M WH11486A-088	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4253-04	パンツ (男女兼用) バーガンディ L WH11486A-088	2,200	3,000			2024									
7-4253-05 7-4253-06	パンツ (男女兼用) バーガンディ LL WH11486A-088 パンツ (男女兼用) バーガンディ 3L WH11486A-088	2,200 2,200	3,000			2024 2024									
7-4253-07	パンツ (男女兼用) バーガンディ 4L WH11486A-088	2,200	3,000			2024									
7-4254-01 7-4254-02	パンツ (男女兼用) ワイン SS WH11486-089 パンツ (男女兼用) ワイン S WH11486-089	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4254-03	パンツ (男女兼用) ワイン M WH11486-089	2,200	3,000			2024									
7-4254-04 7-4254-05	パンツ (男女兼用) ワイン L WH11486-089 パンツ (男女兼用) ワイン LL WH11486-089	2,200 2,200	3,000 3,000			2024 2024									
7-4254-06	パンツ (男女兼用) ワイン 3L WH11486-089	2,200	3,000			2024									
7-4254-07 7-4255-01	パンツ (男女兼用) ワイン 4L WH11486-089 スクラブ (男女兼用) ターコイズ SS WH11785-023	2,200 2,800	3,000 3,700			2024 2024									
7-4255-02	スクラブ (男女兼用) ターコイズ S WH11785-023	2,800	3,700			2024									
7-4255-03 7-4255-04	スクラブ (男女兼用) ターコイズ M WH11785-023 スクラブ (男女兼用) ターコイズ L WH11785-023	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4255-05	スクラブ (男女兼用) ターコイズ LL WH11785-023 スクラブ (男女兼用) ターコイズ LL WH11785-023	2,800	3,700			2024									
7-4255-06 7-4255-07	スクラブ (男女兼用) ターコイズ 3L WH11785-023 スクラブ (男女兼用) ターコイズ 4L WH11785-023	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4255-07 7-4256-01	スクラブ (男女兼用) ターコイズ 4L WH11785-023 スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー SS WH11785-028	2,800 2,800	3,700 3,700			2024									
7-4256-02	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー S WH11785-028	2,800	3,700			2024									
7-4256-03 7-4256-04	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー M WH11785-028 スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー L WH11785-028	2,800 2,800	3,700 3,700			2024									
7-4256-05	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー LL WH11785-028	2,800	3,700			2024									
7-4256-06 7-4256-07	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー 3L WH11785-028 スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー 4L WH11785-028	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4257-01	スクラブ (男女兼用) ネイビー SS WH11785-029	2,800	3,700			2024									
7-4257-02 7-4257-03	スクラブ (男女兼用) ネイビー S WH11785-029 スクラブ (男女兼用) ネイビー M WH11785-029	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4257-04	スクラブ (男女兼用) ネイビー L WH11785-029	2,800	3,700			2024									
7-4257-05 7-4257-06	スクラブ (男女兼用) ネイビー LL WH11785-029 スクラブ (男女兼用) ネイビー 3L WH11785-029	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4257-07	スクラブ (男女兼用) ネイビー 4L WH11785-029	2,800	3,700			2024									
7-4258-01 7-4258-02	スクラブ (男女兼用) ラベンダー SS WH11785-086 スクラブ (男女兼用) ラベンダー S WH11785-086	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4258-03	スクラブ (男女兼用) ラベンダー M WH11785-086	2,800	3,700			2024									
7-4258-04 7-4258-05	スクラブ (男女兼用) ラベンダー L WH11785-086 スクラブ (男女兼用) ラベンダー LL WH11785-086	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4258-06	スクラブ (男女兼用) ラベンダー 3L WH11785-086	2,800	3,700			2024									
7-4258-07 7-4259-01	スクラブ (男女兼用) ラベンダー 4L WH11785-086 スクラブ (里女姜田) ワイン SS WH11785-089	2,800 2,800	3,700 3,700			2024									
7-4259-01	スクラブ (男女兼用) ワイン SS WH11785-089	2,800	3,700		1	2024	1	1		1	L	1	1	1	1

2023年2月1日															
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2023	サンクアスト 2023	ナビス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 夏	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ 夏	ウェルピーイ ングパンフ 夏
7-4259-02	スクラブ (男女兼用) ワイン S WH11785-089	2,800	3,700		_	2024		_		^	^			^	^
7-4259-03	スクラブ (男女兼用) ワイン M WH11785-089	2,800	3,700			2024									
7-4259-04 7-4259-05	スクラブ (男女兼用) ワイン L WH11785-089 スクラブ (男女兼用) ワイン LL WH11785-089	2,800 2,800	3,700 3,700			2024 2024									
7-4259-06	スクラブ (男女兼用) ワイン 3L WH11785-089	2,800	3,700			2024									
7-4259-07 7-4260-01	スクラブ (男女兼用) ワイン 4L WH11785-089 スクラブ (男女兼用) ホワイト SS WH11485B-010	2,800 2,200	3,700 3,000			2024 2025									
7-4260-02 7-4260-03	スクラブ (男女兼用) ホワイト S WH11485B-010 スクラブ (男女兼用) ホワイト M WH11485B-010	2,200	3,000 3,000			2025									
7-4260-03	スクラブ (男女兼用) ホワイト L WH11485B-010	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4260-05 7-4260-06	スクラブ (男女兼用) ホワイト LL WH11485B-010 スクラブ (男女兼用) ホワイト 3L WH11485B-010	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4260-07	スクラブ (男女兼用) ホワイト 4L WH11485B-010	2,200	3,000			2025									
7-4261-01 7-4261-02	スクラブ (男女兼用) シルバーグレー SS WH11485B-014 スクラブ (男女兼用) シルバーグレー S WH11485B-014	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4261-03	スクラブ (男女兼用) シルバーグレー M WH11485B-014	2,200	3,000			2025									
7-4261-04 7-4261-05	スクラブ (男女兼用) シルバーグレー L WH11485B-014 スクラブ (男女兼用) シルバーグレー LL WH11485B-014	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4261-06 7-4261-07	スクラブ (男女兼用) シルバーグレー 3L WH11485B-014 スクラブ (男女兼用) シルバーグレー 4L WH11485B-014	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4262-01	スクラブ (男女兼用) ダークグレー SS WH11485A-015	2,200	3,000			2025									
7-4262-02 7-4262-03	スクラブ (男女兼用) ダークグレー S WH11485A-015 スクラブ (男女兼用) ダークグレー M WH11485A-015	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4262-04	スクラブ (男女兼用) ダークグレー L WH11485A-015	2,200	3,000			2025									
7-4262-05 7-4262-06	スクラブ (男女兼用) ダークグレー LL WH11485A-015 スクラブ (男女兼用) ダークグレー 3L WH11485A-015	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4262-07	スクラブ (男女兼用) ダークグレー 4L WH11485A-015	2,200	3,000			2025									
7-4263-01 7-4263-02	スクラブ (男女兼用) ブラック SS WH11485A-019 スクラブ (男女兼用) ブラック S WH11485A-019	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4263-03	スクラブ (男女兼用) ブラック M WH11485A-019	2,200	3,000			2025									
7-4263-04 7-4263-05	スクラブ (男女兼用) ブラック L WH11485A-019 スクラブ (男女兼用) ブラック LL WH11485A-019	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4263-06 7-4263-07	スクラブ (男女兼用) ブラック 3L WH11485A-019 スクラブ (男女兼用) ブラック 4L WH11485A-019	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4264-01	スクラブ (男女兼用) サックス SS WH11485-021	2,200	3,000			2025									
7-4264-02 7-4264-03	スクラブ (男女兼用) サックス S WH11485-021 スクラブ (男女兼用) サックス M WH11485-021	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4264-04	スクラブ (男女兼用) サックス L WH11485-021	2,200	3,000			2025									
7-4264-05 7-4264-06	スクラブ (男女兼用) サックス LL WH11485-021 スクラブ (男女兼用) サックス 3L WH11485-021	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4264-07	スクラブ (男女兼用) サックス 4L WH11485-021	2,200	3,000			2025									
7-4265-01 7-4265-02	スクラブ (男女兼用) アクア SS WH11485A-022 スクラブ (男女兼用) アクア S WH11485A-022	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4265-03	スクラブ (男女兼用) アクア M WH11485A-022	2,200	3,000			2025									
7-4265-04 7-4265-05	スクラブ (男女兼用) アクア L WH11485A-022 スクラブ (男女兼用) アクア LL WH11485A-022	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4265-06	スクラブ (男女兼用) アクア 3L WH11485A-022	2,200	3,000			2025									
7-4265-07 7-4266-01	スクラブ (男女兼用) アクア 4L WH11485A-022 スクラブ (男女兼用) ターコイズ SS WH11485-023	2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4266-02	スクラブ (男女兼用) ターコイズ S WH11485-023	2,200	3,000			2025									
7-4266-03 7-4266-04	スクラブ (男女兼用) ターコイズ M WH11485-023 スクラブ (男女兼用) ターコイズ L WH11485-023	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4266-05	スクラブ (男女兼用) ターコイズ LL WH11485-023	2,200	3,000			2025									
7-4266-06 7-4266-07	スクラブ (男女兼用) ターコイズ 3L WH11485-023 スクラブ (男女兼用) ターコイズ 4L WH11485-023	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4267-01 7-4267-02	スクラブ (男女兼用) ブルーグレー SS WH11485B-026 スクラブ (男女兼用) ブルーグレー S WH11485B-026	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4267-03	スクラブ (男女兼用) ブルーブレー 3 WH11485B-026	2,200	3,000			2025									
7-4267-04 7-4267-05	スクラブ (男女兼用) ブルーグレー L WH11485B-026 スクラブ (男女兼用) ブルーグレー LL WH11485B-026	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4267-06	スクラブ (男女兼用) ブルーグレー 3L WH11485B-026	2,200	3,000			2025									
7-4267-07 7-4268-01	スクラブ (男女兼用) ブルーグレー 4L WH11485B-026 スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー SS WH11485-028	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4268-02	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー S WH11485-028	2,200	3,000			2025									
7-4268-03 7-4268-04	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー M WH11485-028 スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー L WH11485-028	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4268-05	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー LL WH11485-028	2,200	3,000			2025									
7-4268-06 7-4268-07	スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー 3L WH11485-028 スクラブ (男女兼用) ロイヤルブルー 4L WH11485-028	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4269-01	スクラブ (男女兼用) ネイビー SS WH11485-029	2,200	3,000			2025									
7-4269-02 7-4269-03	スクラブ (男女兼用) ネイビー S WH11485-029 スクラブ (男女兼用) ネイビー M WH11485-029	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4269-04 7-4269-05	スクラブ (男女兼用) ネイビー L WH11485-029 スクラブ (男女兼用) ネイビー LL WH11485-029	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4269-06	スクラブ (男女兼用) ネイビー 3L WH11485-029	2,200	3,000			2025									
7-4269-07 7-4270-01	スクラブ (男女兼用) ネイビー 4L WH11485-029 スクラブ (男女兼用) ブラウン SS WH11485B-039	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4270-02	スクラブ (男女兼用) ブラウン S WH11485B-039	2,200	3,000			2025									
7-4270-03 7-4270-04	スクラブ (男女兼用) ブラウン M WH11485B-039 スクラブ (男女兼用) ブラウン L WH11485B-039	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4270-05	スクラブ (男女兼用) ブラウン LL WH11485B-039	2,200	3,000			2025									
7-4270-06 7-4270-07	スクラブ (男女兼用) ブラウン 3L WH11485B-039 スクラブ (男女兼用) ブラウン 4L WH11485B-039	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4271-01 7-4271-02	スクラブ (男女兼用) ミントグリーン SS WH11485B-041 スクラブ (男女兼用) ミントグリーン S WH11485B-041	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4271-03	スクラブ (男女兼用) ミントグリーン M WH11485B-041	2,200	3,000			2025									
7-4271-04 7-4271-05	スクラブ (男女兼用) ミントグリーン L WH11485B-041 スクラブ (男女兼用) ミントグリーン LL WH11485B-041	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4271-06	スクラブ (男女兼用) ミントグリーン 3L WH11485B-041	2,200	3,000			2025									
7-4271-07 7-4272-01	スクラブ (男女兼用) ミントグリーン 4L WH11485B-041 スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン SS WH11485-042	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4272-02	スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン S WH11485-042	2,200	3,000			2025									
7-4272-03 7-4272-04	スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン M WH11485-042 スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン L WH11485-042	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4272-05 7-4272-06	スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン LL WH11485-042 スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン 3L WH11485-042	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4272-06 7-4272-07	スクラブ (男女兼用) エメラルドグリーン 4L WH11485-042	2,200	3,000			2025									
7-4273-01 7-4273-02	スクラブ (男女兼用) ライム SS WH11485B-043 スクラブ (男女兼用) ライム S WH11485B-043	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4273-03	スクラブ (男女兼用) ライム M WH11485B-043	2,200	3,000			2025									
7-4273-04 7-4273-05	スクラブ (男女兼用) ライム L WH11485B-043 スクラブ (男女兼用) ライム LL WH11485B-043	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4273-06	スクラブ (男女兼用) ライム 3L WH11485B-043	2,200	3,000			2025									
7-4273-07 7-4274-01	スクラブ (男女兼用) ライム 4L WH11485B-043 スクラブ (男女兼用) グリーン SS WH11485-045	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4274-02	スクラブ (男女兼用) グリーン S WH11485-045	2,200	3,000			2025									
7-4274-03 7-4274-04	スクラブ (男女兼用) グリーン M WH11485-045 スクラブ (男女兼用) グリーン L WH11485-045	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4274-05	スクラブ (男女兼用) グリーン LL WH11485-045	2,200	3,000			2025									
7-4274-06	スクラブ (男女兼用) グリーン 3L WH11485-045	2,200	3,000			2025		1				1	1	<u> </u>	

2023年2月1日		旧集体	新居 集	双索用条 本	#1.AT71		 - - - - - - - - -	# -	*** *********************************		マブルール	±128konna	L. Sakili 0001	感染症対策用	₼ _ # ₽ /
品書	育品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 夏	ナビス2022 夏	サニーフース 2016 夏	サニーフース 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 買	レンタル2021 買	影架証別業用 品パンフ 買	ウェルヒーイ ングパンフ 夏
7-4274-07	スクラブ (男女兼用) グリーン 4L WH11485-045	2,200	3,000			2025									
7-4275-01 7-4275-02	スクラブ (男女兼用) カーキ SS WH11485B-055 スクラブ (男女兼用) カーキ S WH11485B-055	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4275-03	スクラブ (男女兼用) カーキ M WH11485B-055	2,200	3,000			2025									
7-4275-04 7-4275-05	スクラブ (男女兼用) カーキ L WH11485B-055 スクラブ (男女兼用) カーキ LL WH11485B-055	2,200 2,200	3,000			2025 2025								-	
7-4275-06	スクラブ (男女兼用) カーキ 3L WH11485B-055	2,200	3,000			2025									
7-4275-07 7-4276-01	スクラブ (男女兼用) カーキ 4L WH11485B-055 スクラブ (男女兼用) ピンク SS WH11485-061	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4276-02 7-4276-03	スクラブ (男女兼用) ピンク S WH11485-061 スクラブ (男女兼用) ピンク M WH11485-061	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4276-04	スクラブ (男女兼用) ピンク M WH11485-061 スクラブ (男女兼用) ピンク L WH11485-061	2,200	3,000			2025									
7-4276-05 7-4276-06	スクラブ (男女兼用) ピンク LL WH11485-061 スクラブ (男女兼用) ピンク 3L WH11485-061	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4276-07	スクラブ (男女兼用) ピンク 4L WH11485-061	2,200	3,000			2025									
7-4277-01 7-4277-02	スクラブ (男女兼用) コーラルピンク SS WH11485-063 スクラブ (男女兼用) コーラルピンク S WH11485-063	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4277-03	スクラブ (男女兼用) コーラルピンク M WH11485-063	2,200	3,000			2025									
7-4277-04 7-4277-05	スクラブ (男女兼用) コーラルビンク L WH11485-063 スクラブ (男女兼用) コーラルピンク LL WH11485-063	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4277-06 7-4277-07	スクラブ (男女兼用) コーラルピンク 3L WH11485-063 スクラブ (男女兼用) コーラルピンク 4L WH11485-063	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4278-01	スクラブ (男女兼用) チェリーピンク SS WH11485A-065	2,200	3,000			2025									
7-4278-02 7-4278-03	スクラブ (男女兼用) チェリーピンク S WH11485A-065 スクラブ (男女兼用) チェリーピンク M WH11485A-065	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4278-04	スクラブ (男女兼用) チェリーピンク L WH11485A-065	2,200	3,000			2025									
7-4278-05 7-4278-06	スクラブ (男女兼用) チェリーピンク LL WH11485A-065 スクラブ (男女兼用) チェリーピンク 3L WH11485A-065	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4278-07	スクラブ (男女兼用) チェリーピンク 4L WH11485A-065	2,200	3,000			2025									
7-4279-01 7-4279-02	スクラブ (男女兼用) オレンジ SS WH11485B-075 スクラブ (男女兼用) オレンジ S WH11485B-075	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4279-03	スクラブ (男女兼用) オレンジ M WH11485B-075	2,200	3,000			2025									
7-4279-04 7-4279-05	スクラブ (男女兼用) オレンジ L WH11485B-075 スクラブ (男女兼用) オレンジ LL WH11485B-075	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4279-06	スクラブ (男女兼用) オレンジ 3L WH11485B-075	2,200	3,000			2025									
7-4279-07 7-4280-01	スクラブ (男女兼用) オレンジ 4L WH11485B-075 スクラブ (男女兼用) ライトパーブル SS WH11485A-084	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4280-02 7-4280-03	スクラブ (男女兼用) ライトパーブル S WH11485A-084 スクラブ (男女兼用) ライトパーブル M WH11485A-084	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4280-04	スクラブ (男女兼用) ライトパーブル L WH11485A-084	2,200	3,000			2025									
7-4280-05 7-4280-06	スクラブ (男女兼用) ライトパーブル LL WH11485A-084 スクラブ (男女兼用) ライトパーブル 3L WH11485A-084	2,200	3,000			2025 2025									
7-4280-07	スクラブ (男女兼用) ライトパーブル 4L WH11485A-084	2,200	3,000			2025									
7-4281-01 7-4281-02	スクラブ (男女兼用) ラベンダー SS WH11485-086 スクラブ (男女兼用) ラベンダー S WH11485-086	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4281-03	スクラブ (男女兼用) ラベンダー M WH11485-086	2,200	3,000			2025									
7-4281-04 7-4281-05	スクラブ (男女兼用) ラベンダー L WH11485-086 スクラブ (男女兼用) ラベンダー LL WH11485-086	2,200	3,000 3,000			2025								-	
7-4281-06	スクラブ (男女兼用) ラベンダー 3L WH11485-086	2,200	3,000			2025									
7-4281-07 7-4282-01	スクラブ (男女兼用) ラベンダー 4L WH11485-086 スクラブ (男女兼用) バーガンディ SS WH11485A-088	2,200 2,200	3,000			2025 2025									
7-4282-02	スクラブ (男女兼用) バーガンディ S WH11485A-088	2,200	3,000			2025									
7-4282-03 7-4282-04	スクラブ (男女兼用) バーガンディ M WH11485A-088 スクラブ (男女兼用) バーガンディ L WH11485A-088	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4282-05	スクラブ (男女兼用) バーガンディ LL WH11485A-088 スクラブ (男女兼用) バーガンディ 3L WH11485A-088	2,200	3,000			2025									
7-4282-06 7-4282-07	スクラブ (男女兼用) バーガンティ 3L WH11485A-088 スクラブ (男女兼用) バーガンディ 4L WH11485A-088	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4283-01 7-4283-02	スクラブ (男女兼用) ワイン SS WH11485-089 スクラブ (男女兼用) ワイン S WH11485-089	2,200 2,200	3,000 3,000			2025 2025									
7-4283-03	スクラブ (男女兼用) ワイン M WH11485-089	2,200	3,000			2025									
7-4283-04 7-4283-05	スクラブ (男女兼用) ワイン L WH11485-089 スクラブ (男女兼用) ワイン LL WH11485-089	2,200	3,000 3,000			2025									
7-4283-06	スクラブ (男女兼用) ワイン 3L WH11485-089	2,200	3,000			2025									
7-4283-07 7-4549-01	スクラブ (男女兼用) ワイン 4L WH11485-089 エキスプローラー #9 s00001aa	2,200 520	3,000 600			2025 1221									
7-4652-01	緊急脱出用ハンマー 62375	700	800									285			
7-5229-01 7-5628-11	車いす(介助式アルミ製セミモジュール型) BAL-4 ストレートスノコ(Dタイプ) #85D 430-0450	84,000 11,000	106,000 15,800	2791	2791							211			
7-5628-12	ストレートスノコ(Dタイプ) #95D 430-0480	12,000	17,200	2791	2791										
7-5628-13 7-5628-14	ストレートスノコ(Dタイプ) #105D 430-0510 ストレートスノコ(Dタイプ) #115D 430-0540	13,200 14,500	18,900 20,800	2791 2791	2791 2791										
7-5628-15 7-5734-01	ストレートスノコ(Dタイプ) #180D 430-0570 車椅子 とまっティエメラルド MBY-41RB	20,000	28,800 154,000	2791	2791							210			
7-5734-01	車椅子 とまっティ パーブル MBY-41RB	140,000	154,000									210			
7-5734-03 7-6200-01	車椅子 とまっティイエロー MBY-41RB アズワンのペーパータオル 1袋 (200枚入)	140,000	154,000 140	2492	2492	429					28	210 83			35
7-6200-02	アズワンのベーパータオル 1ケース(200枚/袋×30袋入)	3,300	3,700	2492	2492	429					28	83			35
7-6200-03 7-6207-01	アズワンのベーパータオル 1ケース(200枚/袋×30袋入)×5ケース入 ベスケアアルコール綿(個装タイプ) 60包入	15,000 370	16,900 390	2492 3087	2492 3087	429 1328					28	83 406			35
7-6207-02	ベスケアアルコール綿(個装タイプ) 200包入	780	830	3087	3087	1328						406			
7-6208-01 7-6208-02	ベスケアアルコール綿(パックタイプ) 104枚入 ベスケアアルコール綿(パックタイプ) 200枚入	180 240	190 260	3087 3087	3087 3087	1328 1328						407 407			
7-6243-01	握力計(スメドレー)	10,000	11,000 12,000	3124	3124	915						317	1	1	
7-6243-02 7-6247-01	握力計(幼健式) スコットフォールドハンドタオル用 壁掛け用ディスペンサー 04131	11,000 4,400	12,000 5,280	3124	3124	915 432						317			
7-6397-31 7-6643-01	受付票発券機 本体 Linemanager@NS3	126,000 5,900	150,000 6,600			262 2027									
7-6643-02	メンズパンツ ホワイト S 5021SC-1 メンズパンツ ホワイト M 5021SC-1	5,900	6,600			2027									
7-6643-03 7-6643-04	メンズパンツ ホワイト L 5021SC-1 メンズパンツ ホワイト LL 5021SC-1	5,900 5,900	6,600 6,600			2027 2027									
7-6643-05	メンズパンツ ホワイト BL 5021SC-1	5,900	6,600			2027									
7-6643-06 7-6644-01	メンズパンツ ホワイト 4L 5021SC-1 メンズパンツ ダークネイビー S 5021SC-17	5,900 5,900	6,600 6,600			2027 2027									
7-6644-02	メンズパンツ ダークネイビー M 5021SC-17	5,900	6,600			2027									
7-6644-03 7-6644-04	メンズパンツ ダークネイビー L 5021SC-17 メンズパンツ ダークネイビー LL 5021SC-17	5,900 5,900	6,600 6,600			2027 2027									
7-6644-05	メンズパンツ ダークネイビー BL 5021SC-17	5,900	6,600			2027									
7-6644-06 7-6645-01	メンズパンツ ダークネイビー 4L 5021SC-17 レディスパンツ ホワイト S 6014SC-1	5,900 5,900	6,600 6,600			2027 2027									
7-6645-02	レディスパンツ ホワイト M 6014SC-1	5,900	6,600			2027									
7-6645-03 7-6645-04	レディスパンツ ホワイト L 6014SC-1 レディスパンツ ホワイト LL 6014SC-1	5,900 5,900	6,600 6,600			2027 2027									
7-6645-05	レディスパンツ ホワイト EL 6014SC-1	5,900	6,600			2027									
7-6645-06 7-6646-01	レディスパンツ ホワイト 4L 6014SC-1 レディスパンツ ダークネイビー S 6014SC-17	5,900 5,900	6,600 6,600			2027									
	レディスパンツ ダークネイビー M 6014SC-17	5,900	6,600			2027									
7-6646-02 7-6646-03			6 000			2027									
7-6646-02 7-6646-03 7-6646-04 7-6646-05	レディスパンプ ターウォイビー L 6014SC-17 レディスパンツ ダーウネイビー L 6014SC-17 レディスパンツ ダーウネイビー LL 6014SC-17 レディスパンツ ダークネイビー EL 6014SC-17	5,900 5,900 5,900	6,600 6,600			2027 2027 2027									

2023年2月1日	より実施													
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023	サンクアスト 2023 夏	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016	サニーフーズ 2020	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 買	ナビ助2023 夏	レンタル2021 感染症対策用 買 品パンフ 買	ウェルピーイ ングパンフ 夏
				¥	X		X	T.		X	X		Ħ	X
7-6658-01 7-6658-02	メッシュチェア ブラック 肘無し GS210 M2 メッシュチェア ブルー 肘無し GS210 M2	35,500 35,500	38,500 38,500			745 745								
7-6658-03	メッシュチェア グリーン 肘無し GS210 M2	35,500	38,500			745								
7-6658-04 7-6662-01	メッシュチェア オレンジ 肘無し GS210 M2 メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー S 7053SC	35,500 6.800	38,500 7,600			745 2027								
7-6662-02	メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー M 7053SC	6,800	7,600			2027								
7-6662-03 7-6662-04	メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー L 7053SC メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー LL 7053SC	6,800 6,800	7,600 7,600			2027 2027								
7-6662-05	メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー BL 7053SC	6,800	7,600			2027								
7-6662-06 7-6663-01	メンズジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー 4L 7053SC レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー S 7052SC	6,800 6,800	7,600 7,600			2027 2027								
7-6663-02	レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー M 7052SC	6,800	7,600			2027								
7-6663-03 7-6663-04	レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー L 7052SC	6,800 6,800	7,600 7,600			2027 2027								
7-6663-05	レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー EL 7052SC	6,800	7,600			2027								
7-6663-06	レディスジップスクラブ ホワイト×ダークネイビー 4L 7052SC ワゴン用手袋ホルダー 140×87×245 ホワイト	6,800	7,600			2027								
7-6733-01 7-6733-02	ウコン用手袋ホルダー 140×87×245 ホウイト ワゴン用手袋ホルダー 140×87×245 ブラック	2,500 2,500	3,250 3,250			212 212								
7-6760-01	メッシュチェア ブラック 肘付き GS260 M2	41,500	45,700			745								
7-6760-02 7-6760-03	メッシュチェア ブルー 肘付き GS260 M2 メッシュチェア グリーン 肘付き GS260 M2	41,500 41,500	45,700 45,700			745 745								
7-6760-04	メッシュチェア オレンジ 肘付き GS260 M2	41,500	45,700			745								
7-6791-01 7-6792-01	テイコブ使い捨てエブロン AP10 シトレアR WAW25	1,080 98,000	1,150 116,000									28		
7-6793-01	シトレア WAW23	80,000	95,000									233		
7-6841-01 7-6869-01	ハンディストレッチャーII 4234 スパイロガード(肺機能検査用フィルタ) マウスピース一体型 2800/21BASC	30,000 27,000	33,000 29,600			1050 879								
7-6869-02	スパイロガード(肺機能検査用フィルタ) スタンダード型 2800/22BASF	27,000	29,600			879								
7-6873-11 7-6873-12	簡易ベッド・ベンチ アルミGIベッドII 簡易ベッド・ベンチ アルミGIベッドワイドII	14,500	16,800 18,500			-								
7-6934-01-20	アズプロミニスケール 220g 校正証明書付 ACX221	23,230	24,080			922								
7-6934-02-20 7-6934-03-20	アズブロミニスケール 2200g 校正証明書付 ACX2200 アズブロミニスケール 5200g 校正証明書付 ACX5200	23,230 24,720	24,080 25,600			922 922								
7-7028-01	ニトリル使いきり手袋(パウダーフリー) SS 300枚入 2062BSS	7,200	5,550			569								
7-7028-02 7-7028-03	ニトリル使いきり手袋(パウダーフリー) S 300枚入 2062BS ニトリル使いきり手袋(パウダーフリー) M 300枚入 2062BM	7,200 7,200	5,550 5,550			569 569								
7-7028-04	ニトリル使いきり手袋(パウダーフリー) L 300枚入 2062BL	7,200	5,550			569								
7-7029-01 7-7029-02	ブラスチックグローブ(パウダーフリー) S 200枚入 2135 ブラスチックグローブ(パウダーフリー) M 200枚入 2135	3,000 3,000	2,360 2,360			574 574								
7-7029-03	ブラスチックグローブ(パウダーフリー) L 200枚入 2135	3,000	2,360			574								
7-7065-01 7-7065-02	カラー身長計 成人2m ミント HP カラー身長計 成人2m アイボリー HP	29,000 29,000	32,000 32,000			890 890								
7-7065-03	カラー身長計成人2mピンクHP	29,000	32,000			890								
7-7065-04	カラー身長計 成人2m イエロー HP	29,000	32,000 31,000			890 890								
7-7066-01 7-7066-02	カラー身長計 小児1.6m ミント HV カラー身長計 小児1.6m アイボリー HV	28,000 28,000	31,000			890								
7-7066-03	カラー身長計 小児1.6m ピンク HV	28,000	31,000			890								
7-7066-04 7-7067-01	カラー身長計 小児1.6m イエロー HV 手すり付き身長計 HP-T	28,000 52,000	31,000 57,500			890 892								
7-7071-01	握力計(デラックス型) 一般用 YX	16,000	17,500			915								
7-7071-02 7-7185-01	握力計(デラックス型) シニア & チャイルド用 YS 2wayトートバッグ ブラック KZN901-15 フリー	16,000 7,800	17,500 8,800			915 1002								
7-7185-02	2wayトートバッグ ネイビー KZN901-18 フリー	7,800	8,800			1002								
7-7210-11 7-7212-01	ノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 A508BAUA ウエストパッグ ネイビー 900-08 フリー	11,000 2,500	12,100 3,100			879 2075								
7-7213-01	診察衣シリーズ メンズ診察衣 S KZN113-40 S	8,600	9,900			2032								
7-7213-02 7-7213-03	診察衣シリーズ メンズ診察衣 M KZN113-40 M 診察衣シリーズ メンズ診察衣 L KZN113-40 L	8,600 8,600	9,900			2032								
7-7213-04	診察衣シリーズ メンズ診察衣 LL KZN113-40 LL	8,600	9,900			2032								
7-7213-05 7-7214-01	診察衣シリーズ メンズ診察衣 3L KZN113-40 3L レディス診察衣(診察衣シリーズ) S KZN127-40 S	8,600 8,400	9,900 9,600			2032								
7-7214-02	レディス診察衣(診察衣シリーズ) M KZN127-40 M	8,400	9,600			2032								
7-7214-03 7-7214-04	レディス診察衣(診察衣シリーズ) L KZN127-40 L レディス診察衣(診察衣シリーズ) LL KZN127-40 LL	8,400 8,400	9,600			2032								
7-7214-05	レディス診察衣(診察衣シリーズ) 3L KZN127-40 3L	8,400	9,600			2032								
7-7261-01 7-7261-02	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト S 980-10 S 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト M 980-10 M	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7261-02	別体級断シリース レディスシャケット(半袖) ホワイト×ホワイト M 980-10 M 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト L 980-10 L	6,000	6,600			2023								
7-7261-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト LL 980-10 LL	6,000	6,600			2023								
7-7261-05 7-7261-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト 3L 980-10 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト 4L 980-10 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7262-01	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ピンク S 980-13 S	6,000	6,600			2023								
7-7262-02 7-7262-03	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ピンク M 980-13 M 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ピンク L 980-13 L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7262-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ピンク LL 980-13 LL	6,000	6,600			2023								
7-7262-05 7-7262-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ピンク 3L 980-13 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ピンク 4L 980-13 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7263-01	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ブラム S 980-15 S	6,000	6,600			2023								
7-7263-02 7-7263-03	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ブラム M 980-15 M 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ブラム L 980-15 L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7263-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ブラム LL 980-15 LL	6,000	6,600			2023								
7-7263-05 7-7263-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ブラム 3L 980-15 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ブラム 4L 980-15 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7264-01	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ネイビー S 980-18 S	6,000	6,600			2023								
7-7264-02 7-7264-03	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ネイビー M 980-18 M 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ネイビー L 980-18 L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7264-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ネイビー LL 980-18 LL	6,000	6,600			2023								
7-7264-05 7-7264-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ネイビー 3L 980-18 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ホワイト×ネイビー 4L 980-18 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7265-01	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ピンク×ネイビー S 980-43 S	6,000	6,600			2023								
7-7265-02 7-7265-03	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ピンク×ネイビー M 980-43 M 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ピンク×ネイビー L 980-43 L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7265-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ピンク×ネイビー LL 980-43 LL	6,000	6,600			2023								
7-7265-05 7-7265-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ピンク×ネイビー 3L 980-43 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ピンク×ネイビー 4L 980-43 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7266-01	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) オレンジ×ネイピー S 980-44 S	6,000	6,600			2023								
7-7266-02 7-7266-03	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) オレンジ×ネイビー M 980-44 M 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) オレンジ×ネイビー L 980-44 L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7266-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) オレンジ×ネイビー LL 980-44 LL	6,000	6,600			2023								
7-7266-05 7-7266-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) オレンジ×ネイビー 3L 980-44 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) オレンジ×ネイビー 4L 980-44 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7266-06 7-7267-01	動体裁断シリース レティスジャケット(半袖) オレンジ×ネイビー 4L 980-44 4L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) プラム×グレー S 980-45 S	6,000	6,600			2023								
7-7267-02	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ブラム×グレー M 980-45 M	6,000	6,600			2023								
7-7267-03 7-7267-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ブラム×グレー L 980-45 L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ブラム×グレー LL 980-45 LL	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7267-05	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ブラム×グレー 3L 980-45 3L	6,000	6,600			2023								
7-7267-06 7-7268-01	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ブラム×グレー 4L 980-45 4L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ネイビー×ブラム S 980-48 S	6,000	6,600 6,600			2023 2023								
7-7268-02	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ネイビー×ブラム M 980-48 M	6,000	6,600			2023								
7-7268-03	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ネイビー×プラム L 980-48 L	6,000	6,600		1	2023					1			

2023年2月1日	日より実施 南品名	旧価格	新価格	研究用舞合	サンクアスト	ナピス2022	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズビュア	アズツール	ナビ助2023	レンタル2021	感染症対策用	ウェルビーイ
	A. C.	11.00	#/ E-14	機器2023 頁	サンクアスト 2023 夏	ナビス2022 買	2016	2020	I	アズピュア 2021 夏	2021) Lighter	レンタル2021 買	温パンプ	ングパンプ
7-7268-04	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ネイビー×ブラム LL 980-48 LL	6,000	6,600			2023									
7-7268-05 7-7268-06	動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ネイビー×ブラム 3L 980-48 3L 動体裁断シリーズ レディスジャケット(半袖) ネイビー×ブラム 4L 980-48 4L	6,000	6,600 6,600			2023 2023									
7-7269-01	レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト S 850-40 S	4,800	5,400			2023									
7-7269-02 7-7269-03	レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト M 850-40 M レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト L 850-40 L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7269-04 7-7269-05	レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト LL 850-40 LL レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト 3L 850-40 3L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7269-06	レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト 4L 850-40 4L	4,800	5,400			2023									
7-7269-07 7-7270-01	レディススラックス 動体裁断シリーズ ホワイト 5L 850-40 5L レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク S 850-43 S	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7270-02	レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク M 850-43 M	4,800	5,400			2023									
7-7270-03 7-7270-04	レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク L 850-43 L レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク LL 850-43 LL	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7270-05 7-7270-06	レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク 3L 850-43 3L レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク 4L 850-43 4L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7270-07	レディススラックス 動体裁断シリーズ ピンク 5L 850-43 5L	4,800	5,400			2023									
7-7271-01 7-7271-02	レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ S 850-44 S レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ M 850-44 M	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7271-03 7-7271-04	レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ L 850-44 L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7271-04	レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ LL 850-44 LL レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ 3L 850-44 3L	4,800	5,400			2023									
7-7271-06 7-7271-07	レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ 4L 850-44 4L レディススラックス 動体裁断シリーズ オレンジ 5L 850-44 5L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7272-01	レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム S 850-45 S	4,800	5,400			2023									
7-7272-02 7-7272-03	レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム M 850-45 M レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム L 850-45 L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7272-04 7-7272-05	レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム LL 850-45 LL レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム 3L 850-45 3L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7272-06	レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム 4L 850-45 4L	4,800	5,400			2023									
7-7272-07 7-7273-01	レディススラックス 動体裁断シリーズ ブラム 5L 850-45 5L レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー S 850-48 S	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7273-02	レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー M 850-48 M	4,800	5,400			2023									
7-7273-03 7-7273-04	レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー L 850-48 L レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー LL 850-48 LL	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7273-05 7-7273-06	レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー 3L 850-48 3L レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー 4L 850-48 4L	4,800 4,800	5,400 5,400			2023 2023									
7-7273-07	レディススラックス 動体裁断シリーズ ネイビー 5L 850-48 5L	4,800	5,400			2023									
7-7277-01 7-7277-02	ブリントエブロン(アンパンマン) M サックス ANP917-81 M ブリントエブロン(アンパンマン) L サックス ANP917-81 L	4,600 4,600	5,300 5,300			2037 2037									
7-7278-01	ブリントエブロン(アンパンマン) M ピンク ANP917-83 M	4,600	5,300			2037									
7-7278-02 7-7279-01	ブリントエブロン(アンパンマン) L ピンク ANP917-83 L ブリントエブロン(アンパンマン) M イエロー ANP917-84 M	4,600 4,600	5,300 5,300			2037 2037									
7-7279-02 7-7409-01	ブリントエブロン(アンパンマン) L イエロー ANP917-84 L メディカルシューズ(スリップオンタイプ) ホワイト 22.0cm APK188-50 22.0cm	4,600 5,200	5,300 5,800			2037 2051									
7-7409-02	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 22.5cm APK188-50 22.5cm	5,200	5,800			2051									
7-7409-03 7-7409-04	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 23.0cm APK188-50 23.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 23.5cm APK188-50 23.5cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7409-05	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 24.0cm APK188-50 24.0cm	5,200	5,800			2051									
7-7409-06 7-7409-07	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 24.5cm APK188-50 24.5cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 25.0cm APK188-50 25.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051									
7-7409-08 7-7409-09	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 25.5cm APK188-50 25.5cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 26.0cm APK188-50 26.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7409-10	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 26.5cm APK188-50 26.5cm	5,200	5,800			2051									
7-7409-11 7-7409-12	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 27.0cm APK188-50 27.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 28.0cm APK188-50 28.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7409-13 7-7409-14	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 29.0cm APK188-50 29.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ホワイト 30.0cm APK188-50 30.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7410-01	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 22.0cm APK188-53 22.0cm	5,200	5,800			2051									
7-7410-02 7-7410-03	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 22.5cm APK188-53 22.5cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 23.0cm APK188-53 23.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7410-04	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 23.5cm APK188-53 23.5cm	5,200	5,800			2051									
7-7410-05 7-7410-06	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 24.0cm APK188-53 24.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 24.5cm APK188-53 24.5cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7410-07 7-7410-08	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 25.0cm APK188-53 25.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 25.5cm APK188-53 25.5cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7410-09	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 26.0cm APK188-53 26.0cm	5,200	5,800			2051									
7-7410-10 7-7410-11	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 26.5cm APK188-53 26.5cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 27.0cm APK188-53 27.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051									
7-7410-12	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ピンク 28.0cm APK188-53 28.0cm	5,200	5,800			2051									
7-7411-01 7-7411-02	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 22.0cm APK188-58 22.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 22.5cm APK188-58 22.5cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7411-03 7-7411-04	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 23.0cm APK188-58 23.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 23.5cm APK188-58 23.5cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7411-05	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 24.0cm APK188-58 24.0cm	5,200	5,800			2051									
7-7411-06 7-7411-07	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 24.5cm APK188-58 24.5cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 25.0cm APK188-58 25.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7411-08 7-7411-09	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 25.5cm APK188-58 25.5cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 26.0cm APK188-58 26.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051 2051									
7-7411-10	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 26.5cm APK188-58 26.5cm	5,200	5,800			2051									
7-7411-11 7-7411-12	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 27.0cm APK188-58 27.0cm メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 28.0cm APK188-58 28.0cm	5,200 5,200	5,800 5,800			2051									
7-7411-13	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 29.0cm APK188-58 29.0cm	5,200	5,800			2051									
7-7411-14 7-7412-01	メディカルシューズ (スリップオンタイプ) ネイビー 30.0cm APK188-58 30.0cm メディカルシューズ ホワイト 22.0cm KZN187-50 22.0cm	5,200 3,800	5,800 4,400			2051 2051									
7-7412-02 7-7412-03	メディカルシューズ ホワイト 22.5cm KZN187-50 22.5cm メディカルシューズ ホワイト 23.0cm KZN187-50 23.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7412-04	メディカルシューズ ホワイト 23.5cm KZN187-50 23.5cm	3,800	4,400			2051									
7-7412-05 7-7412-06	メディカルシューズ ホワイト 24.0cm KZN187-50 24.0cm メディカルシューズ ホワイト 24.5cm KZN187-50 24.5cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7412-07	メディカルシューズ ホワイト 25.0cm KZN187-50 25.0cm	3,800	4,400			2051									
7-7412-08 7-7412-09	メディカルシューズ ホワイト 25.5cm KZN187-50 25.5cm メディカルシューズ ホワイト 26.0cm KZN187-50 26.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7412-10 7-7412-11	メディカルシューズ ホワイト 26.5cm KZN187-50 26.5cm メディカルシューズ ホワイト 27.0cm KZN187-50 27.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7412-12	メディカルシューズ ホワイト 28.0cm KZN187-50 28.0cm	3,800	4,400			2051									
7-7413-01 7-7413-02	メディカルシューズ ピンク 22.0cm KZN187-53 22.0cm メディカルシューズ ピンク 22.5cm KZN187-53 22.5cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7413-03	メディカルシューズ ピンク 23.0cm KZN187-53 23.0cm	3,800	4,400			2051									
7-7413-04 7-7413-05	メディカルシューズ ピンク 23.5cm KZN187-53 23.5cm メディカルシューズ ピンク 24.0cm KZN187-53 24.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7413-06 7-7413-07	メディカルシューズ ピンク 24.5cm KZN187-53 24.5cm メディカルシューズ ピンク 25.0cm KZN187-53 25.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7413-08	メディカルシューズ ピンク 25.5cm KZN187-53 25.5cm	3,800	4,400			2051									
7-7413-09 7-7414-01	メディカルシューズ ピンク 26.0cm KZN187-53 26.0cm メディカルシューズ ネイビー 22.0cm KZN187-58 22.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051									
7-7414-02	メディカルシューズ ネイビー 22.5cm KZN187-58 22.5cm	3,800	4,400			2051									
7-7414-03 7-7414-04	メディカルシューズ ネイビー 23.0cm KZN187-58 23.0cm メディカルシューズ ネイビー 23.5cm KZN187-58 23.5cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7414-05	メディカルシューズ ネイビー 24.0cm KZN187-58 24.0cm	3,800	4,400			2051									

2023年2月1日															
品書	育品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 更	サンクアスト 2023 夏	ナビス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 買	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ 買	ウェルピーイ ングパンフ 夏
7-7414-06	メディカルシューズ ネイビー 24.5cm KZN187-58 24.5cm	3,800	4,400			2051									
7-7414-07	メディカルシューズ ネイビー 25.0cm KZN187-58 25.0cm	3,800	4,400			2051									
7-7414-08 7-7414-09	メディカルシューズ ネイビー 25.5cm KZN187-58 25.5cm メディカルシューズ ネイビー 26.0cm KZN187-58 26.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7414-10 7-7414-11	メディカルシューズ ネイビー 26.5cm KZN187-58 26.5cm メディカルシューズ ネイビー 27.0cm KZN187-58 27.0cm	3,800 3,800	4,400 4,400			2051 2051									
7-7414-12	メディカルシューズ ネイビー 28.0cm KZN187-58 28.0cm	3,800	4,400			2051									
7-7472-01 7-7472-02	エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 小判 200枚 703511 エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 中判 200枚 703510	140 165	160 200			431 431						84 84			
7-7516-01	ナースチェア(ラクーン) リング無し ピンク NV-P	26,500	28,000			749						364			
7-7516-02 7-7516-03	ナースチェア(ラクーン) リング無し ブルー NV-B ナースチェア(ラクーン) リング無し グリーン NV-G	26,500 26,500	28,000 28,000			749 749						364 364			
7-7516-04 7-7516-05	ナースチェア(ラクーン) リング無し オレンジ NV-O ナースチェア(ラクーン) リング無し ネイビー NV-N	26,500 26,500	28,000 28,000			749 749						364 364			
7-7516-06	ナースチェア(ラクーン) リング無し ホワイト NV-W	26,500	28,000			749						364			
7-7517-01 7-7517-02	ナースチェア(ラクーン) リング付き ピンク NV-RP ナースチェア(ラクーン) リング付き ブルー NV-RB	29,500 29,500	31,000 31,000			749 749						364 364			
7-7517-03	ナースチェア(ラクーン) リング付き グリーン NV-RG	29,500	31,000			749						364			
7-7517-04 7-7517-05	ナースチェア(ラクーン) リング付き オレンジ NV-RO ナースチェア(ラクーン) リング付き ネイビー NV-RN	29,500 29,500	31,000 31,000			749 749						364 364			
7-7517-06 7-7928-01	ナースチェア(ラクーン) リング付き ホワイト NV-RW 金属探知機 セイア Ceia PD240Ch	29,500 920,000	31,000 980,000			749 1258						364			
7-8062-01	並属体別域 と17 Gela FD240GN 水をそそげば餅 64200	25,000	27,500			1236						275			
7-8062-02 7-8062-03	水をそそげば餅 64205 水をそそげば餅 64210	25,000 25,000	27,500 27,500									275 275			
7-8064-01	マルチdeテント 64125	9,000	10,000									281			
7-8115-01 7-8118-01	車載18点セット 51140 残根鉗子 上顎用 h1470010z	8,000 30,600	9,000 35,000			1653						285			
7-8118-02	残根鉗子 下顎用 h1470110z	30,600	35,000			1653									
7-8130-01 7-8130-02	抜歯鉗子 #44Z h1204415z 抜歯鉗子 #51Z h1205115z	30,600 30,600	32,000 32,000			1653 1653									
7-8130-03 7-8131-01	抜歯鉗子 #45Z h1204515z 抜歯鉗子 ROBA 上顎用 #34N h1223407z	30,600 30,600	32,000 32,000			1653 1653									
7-8131-02	抜歯鉗子 ROBA 上顎用 #34M h1223408z	30,600	32,000			1653									
7-8131-03 7-8131-04	抜歯鉗子 ROBA 上顎用 #35N h1223507z 抜歯鉗子 ROBA 上顎用 #35M h1223508z	30,600 30,600	32,000 32,000			1653 1653									
7-8131-05	抜歯鉗子 ROBA 上顎用 #17 h1221700z	30,600	32,000			1653									
7-8131-06 7-8131-07	抜歯鉗子 ROBA 上顎用 #18 h1221800z 抜歯鉗子 ROBA 下顎用 #36N h1223607z	30,600 30,600	32,000 32,000			1653 1653									
7-8131-08	抜歯鉗子 ROBA 下顎用 #36M h1223608z	30,600 30,600	32,000 32,000			1653 1653									
7-8131-09 7-8131-10	抜歯鉗子 ROBA 下顎用 #13 h1221300z 抜歯鉗子 ROBA 下顎用 #22 h1222200z	30,600	32,000			1653									
7-8131-11 7-8158-01	抜歯鉗子 ROBA 下顎用 #79 h1227990z 強力ヘッドライト 37270	30,600 1,480	32,000 1,900			1653 652						282			
7-8160-01	大容量リュック ブラック 36780	2,900	3,680			652						Loc			
7-8160-02 7-8160-03	大容量リュック ブルー 36780 大容量リュック レッド 36780	2,900 2,900	3,680 3,680			652 652									
7-8235-01	リクライニング車椅子(BALシリーズ) BAL-14	80,000	106,000			1812						212			
7-8236-01 7-8236-02	軽量簡単モジュール車椅子 自走式 レッド MEF-22 軽量簡単モジュール車椅子 自走式 ブルー MEF-22	139,000 139,000	153,000 153,000			1809 1809						209 209			
7-8236-03 7-8236-04	軽量簡単モジュール車椅子 介助式 レッド MEF-16 軽量簡単モジュール車椅子 介助式 ブルー MEF-16	139,000 139,000	153,000 153,000			1809 1809						209 209			
7-8237-01	** 社里間半モンユール単何子 丁切式 ブルー MEF-10 OPOレギュラークラッチ(オープンカフ) チャコールグレー 21-2-1	6,500	7,500			1853						209			
7-8237-02 7-8237-03	OPOレギュラークラッチ(オーブンカフ) ブルー 21-2-2 OPOレギュラークラッチ(オーブンカフ) ダークレッド 21-2-5	6,500 6,500	7,500 7,500			1853 1853									
7-8237-04	OPOレギュラークラッチ(オープンカフ) ライムグリーン 21-2-4	6,500	7,500			1853									
7-8237-11 7-829-01	OPOレギュラークラッチ(オープンカフ) 交換用先端ゴム(2個人) 21-3-1 アズワンのベーパータオル(小判) 200枚入	1,500 105	1,800 120	2492	2492	1853 429						83			
7-829-51 7-829-52	アズワンのペーパータオル(小判) ICS アズワンのペーパータオル(小判) 5CS	4,500 20,500	4,980 22,700	2492 2492	2492 2492	429 429						83 83			
7-829-52 7-8600-01	が開き肌着 婦人用 M-1F S	1,900	2,100	2492	2492	429						157			
7-8600-02 7-8857-01	前開き肌着 婦人用 M-1F M 多目的ライト 37265	1,900 2,000	2,100 2,200									157 281			
7-8858-01	スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト 50900	3,200	3,800									282			
7-8859-11 7-9377-01	救急バッグセット21点 62355 液晶ペンタブレット 15.6型フルHD液晶・ペン操作 DTK-1660E/L0	5,000 128,000	5,300 165,000			268						269			
7-9377-02	液晶ペンタブレット 23.8型フルHD液晶ペン&タッチ(ホワイト・医療機関向け) DTH-2452/N	258,000	309,000			268									
7-9377-12 7-9405-01	DTK-1660E/L0用角度調節スタンド ACK620L 大型リュック30点セット 51185	12,000 20,000	15,700 22,000	3053	3053	268 650									
7-9406-01 7-9407-01	大型リュック28点セット 51180 大型リュック25点セット 51175	15,000 10,000	17,000 12,000	3053 3053	3053 3053	650 650									
7-9407-01	大型リュック20点セット 51170	8,000	9,000	3053	3053	650									
7-9411-01 7-9412-01	非常用給水袋 3L 50895 4層! 静音 防寒・防風アルミポンチョ 50890	280 780	330 850			661 651									
7-9546-01	スツール(丸椅子) ブルー CUPPO-C	7,200	8,600			760									
7-9546-02 7-9546-03	スツール(丸椅子) ピンク CUPPO-C スツール(丸椅子) グレー CUPPO-C	7,200 7,200	8,600 8,600			760 760									
7-9546-04	スツール(丸椅子) イエロー CUPPO-C	7,200	8,600			760									
7-9546-05 7-9574-01	スツール(丸椅子) グリーン CUPPO-C パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク SS 5023SC-3(SS)	7,200 3,800	8,600 4,800			760 2020									
7-9574-02 7-9574-03	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク S 5023SC-3(S) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク M 5023SC-3(M)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9574-04	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク L 5023SC-3(L)	3,800	4,800			2020									
7-9574-05 7-9574-06	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク LL 5023SC-3(LL) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク 3L 5023SC-3(3L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9574-07	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ピンク 4L 5023SC-3(4L)	3,800	4,800			2020									
7-9575-01 7-9575-02	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー SS 5023SC-7(SS) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー S 5023SC-7(S)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9575-03	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー M 5023SC-7(M)	3,800	4,800			2020									
7-9575-04 7-9575-05	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー L 5023SC-7(L) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー LL 5023SC-7(LL)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9575-06 7-9575-07	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー 3L 5023SC-7(3L) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ネイビー 4L 5023SC-7(4L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9576-01	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ SS 5023SC-11(SS)	3,800	4,800			2020									
7-9576-02 7-9576-03	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ S 5023SC-11(S) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ M 5023SC-11(M)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9576-04	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ L 5023SC-11(L)	3,800	4,800			2020									
7-9576-05 7-9576-06	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ LL 5023SC-11(LL) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ 3L 5023SC-11(3L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9576-07 7-9577-01	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ターコイズ 4L 5023SC-11(4L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9577-02	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディSS 5023SC-16(SS) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディS 5023SC-16(S)	3,800	4,800			2020									
7-9577-03 7-9577-04	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディ M 5023SC-16(M) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディ L 5023SC-16(L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9577-05	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディ LL 5023SC-16(LL)	3,800	4,800			2020									
7-9577-06 7-9577-07	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディ3L 5023SC-16(3L) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)バーガンディ4L 5023SC-16(4L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9578-01	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー SS 5023SC-17(SS)	3,800	4,800			2020									
7-9578-02	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー S 5023SC-17(S) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー M 5023SC-17(M)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020									

2023年2月1日		in le de	***	77 A D & A	ALL ASSET	-L1770000	-	-	- Managa				L 3. MH 0004		
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 夏	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフース 2020 夏	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 買	レンタル2021 夏	感染症対策用 品パンフ 夏	ウェルビーイ ングパンフ 夏
7-9578-04	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー L 5023SC-17(L)	3,800	4,800			2020									
7-9578-05 7-9578-06	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー LL 5023SC-17(LL) パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー 3L 5023SC-17(3L)	3,800 3,800	4,800 4,800			2020 2020									
7-9578-07	パンツ(男女兼用・ジアスクラブパンツ)ダークネイビー 4L 5023SC-17(4L)	3,800	4,800			2020									
7-9579-01 7-9579-02	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク SS 7070SC-3(SS) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク S 7070SC-3(S)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9579-03 7-9579-04	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク M 7070SC-3(M) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク L 7070SC-3(L)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9579-05	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク LL 7070SC-3(LL)	3,500	4,500			2020									
7-9579-06 7-9579-07	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク 3L 7070SC-3(3L) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ピンク 4L 7070SC-3(4L)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9580-01	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー SS 7070SC-7(SS)	3,500	4,500			2020									
7-9580-02 7-9580-03	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー S 7070SC-7(S) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー M 7070SC-7(M)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9580-04 7-9580-05	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー L 7070SC-7(L) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー LL 7070SC-7(LL)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9580-06	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー 3L 7070SC-7(3L)	3,500	4,500			2020									
7-9580-07 7-9581-01	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ネイビー 4L 7070SC-7(4L) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ SS 7070SC-11(SS)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9581-02 7-9581-03	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ S 7070SC-11(S)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9581-04	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ M 7070SC-11(M) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ L 7070SC-11(L)	3,500	4,500			2020									
7-9581-05 7-9581-06	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ LL 7070SC-11(LL) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ 3L 7070SC-11(3L)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9581-07	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ターコイズ 4L 7070SC-11(4L)	3,500	4,500			2020									
7-9582-01 7-9582-02	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)バーガンディ SS 7070SC-16(SS) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)バーガンディ S 7070SC-16(S)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9582-03 7-9582-04	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)パーガンディM7070SC-16(M) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)パーガンディL7070SC-16(L)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9582-05	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)バーガンディ LL 7070SC-16(LL)	3,500	4,500			2020									
7-9582-06 7-9582-07	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)パーガンディ3L 7070SC-16(3L) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)パーガンディ4L 7070SC-16(4L)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9583-01	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー SS 7070SC-17(SS) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー S 7070SC-17(S)	3,500	4,500			2020									
7-9583-02 7-9583-03	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー M 7070SC-17(M)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9583-04 7-9583-05	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー L 7070SC-17(L) スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー LL 7070SC-17(LL)	3,500 3,500	4,500 4,500			2020 2020									
7-9583-06	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー 3L 7070SC-17(3L)	3,500	4,500			2020									
7-9583-07 7-9601-01	スクラブ(男女兼用・ジアスクラブジャケット)ダークネイビー 4L 7070SC-17(4L) コンファ ケアシステム C-1 EOG滅菌済 20セット入 881064542	3,500 8,000	4,500 8,960			2020 1372									
7-9602-01 7-9602-02	コンファ フォーリーキット(ショートタイプ) 2way 12Fr 10セット入 806521210 コンファ フォーリーキット(ショートタイプ) 2way 14Fr 10セット入 806521410	11,000 11,000	12,400 12,400			1910 1910									
7-9602-03	コンファ フォーリーキット(ショートタイプ) 2way 16Fr 10セット入 806521610	11,000	12,400			1910									
7-9602-04 7-9602-05	コンファ フォーリーキット(ショートタイプ) 2way 18Fr 10セット入 806521810 コンファ フォーリーキット(ショートタイプ) 2way 20Fr 10セット入 806522010	11,000 11,000	12,400 12,400			1910 1910									
7-9607-01	ブライベートテント ST-III ブライベートテント 7760	22,000	26,000			648						101			
7-9656-01 7-9661-01	コンパクト洗髪台車 本体セット クランケチェア ラクーン ピンク NK-P	85,200 36,500	90,000 38,500			1943 758						121			
7-9661-02 7-9661-03	クランケチェア ラクーン ブルー NK-B クランケチェア ラクーン グリーン NK-G	36,500 36,500	38,500 38,500			758 758									
7-9661-04	クランケチェア ラクーン オレンジ NK-O	36,500	38,500			758									
7-9661-05 7-9661-06	クランケチェア ラクーン ネイビー NK-N クランケチェア ラクーン ブラック NK-BL	36,500 36,500	38,500 38,500			758 758									
7-9680-11 7-9689-01	ルミンデックス3エンド(LEDベンライト) エンドラックス+光ファイバー dnt00065 ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブルー S 302-41 S	6,000 3,300	9,500 3,700			1796 532									
7-9689-02	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブルー M 302-41 M	3,300	3,700			532									
7-9689-03 7-9689-04	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブルー L 302-41 L ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブルー LL 302-41 LL	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9689-05 7-9690-01	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブルー 3L 302-41 3L ニット検診衣パンツ(男女兼用) ミント S 302-42 S	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9690-02	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ミント M 302-42 M	3,300	3,700			532									
7-9690-03 7-9690-04	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ミント L 302-42 L ニット検診衣パンツ(男女兼用) ミント LL 302-42 LL	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9690-05 7-9691-01	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ミント 3L 302-42 3L ニット検診衣パンツ(男女兼用) サーモン S 302-43 S	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9691-02	ニット検診衣パンツ(男女兼用) サーモン M 302-43 M	3,300	3,700			532									
7-9691-03 7-9691-04	ニット検診衣パンツ(男女兼用) サーモン L 302-43 L ニット検診衣パンツ(男女兼用) サーモン LL 302-43 LL	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9691-05	ニット検診衣パンツ(男女兼用) サーモン 3L 302-43 3L	3,300	3,700			532									
7-9692-01 7-9692-02	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ネイビー S 302-48 S ニット検診衣パンツ(男女兼用) ネイビー M 302-48 M	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9692-03 7-9692-04	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ネイビー L 302-48 L ニット検診衣パンツ(男女兼用) ネイビー LL 302-48 LL	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9692-05	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ネイビー 3L 302-48 3L	3,300	3,700			532									
7-9693-01 7-9693-02	ニット検診衣パンツ(男女兼用) グレー S 302-46 S ニット検診衣パンツ(男女兼用) グレー M 302-46 M	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9693-03 7-9693-04	ニット検診衣パンツ(男女兼用) グレー L 302-46 L ニット検診衣パンツ(男女兼用) グレー LL 302-46 LL	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9693-05	ニット検診衣パンツ(男女兼用) グレー 3L 302-46 3L	3,300	3,700			532									
7-9694-01 7-9694-02	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブラウン S 302-47 S ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブラウン M 302-47 M	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9694-03 7-9694-04	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブラウン L 302-47 L ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブラウン LL 302-47 LL	3,300 3,300	3,700 3,700			532 532									
7-9694-05	ニット検診衣パンツ(男女兼用) ブラウン 3L 302-47 3L	3,300	3,700			532									
7-9701-01 7-9701-02	手術衣(男女兼用スラックス) ブルー SS 154-91 SS 手術衣(男女兼用スラックス) ブルー S 154-91 S	4,400 4,400	5,100 5,100			1606 1606									
7-9701-03	手術衣(男女兼用スラックス) ブルー M 154-91 M	4,400	5,100			1606									
7-9701-04 7-9701-05	手術衣(男女兼用スラックス) ブルー L 154-91 L 手術衣(男女兼用スラックス) ブルー LL 154-91 LL	4,400 4,400	5,100 5,100			1606 1606									
7-9701-06 7-9701-07	手術衣(男女兼用スラックス) ブルー 3L 154-91 3L 手術衣(男女兼用スラックス) ブルー 4L 154-91 4L	4,400 4,400	5,100 5,100			1606 1606									
7-9702-01	手術衣(男女兼用スラックス) グリーン SS 154-92 SS	4,400	5,100			1606									
7-9702-02 7-9702-03	手術衣(男女兼用スラックス) グリーン S 154-92 S 手術衣(男女兼用スラックス) グリーン M 154-92 M	4,400 4,400	5,100 5,100			1606 1606									
7-9702-04	手術衣(男女兼用スラックス) グリーン L 154-92 L 手術衣(男女兼用スラックス) グリーン LL 154-92 LL	4,400 4,400	5,100 5,100			1606 1606									
7-9702-05 7-9702-06	手術衣(男女兼用スラックス) グリーン 3L 154-92 3L	4,400	5,100			1606									
7-9702-07 7-9703-01	手術衣(男女兼用スラックス) グリーン 4L 154-92 4L 手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー SS 155-98 SS	4,400 4,400	5,100 4,800			1606 1606									
7-9703-02	手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー S 155-98 S	4,400	4,800			1606									
7-9703-03 7-9703-04	手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー M 155-98 M 手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー L 155-98 L	4,400 4,400	4,800 4,800			1606 1606									
7-9703-05 7-9703-06	手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー LL 155-98 LL 手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー 3L 155-98 3L	4,400 4,400	4,800 4,800			1606 1606									
7-9703-07	手術衣(男女兼用スラックス) ネイビー 4L 155-98 4L	4,400	4,800			1606									
7-9704-01 7-9704-02	手術衣(男女兼用スクラブ) ブルー S 136-91 S 手術衣(男女兼用スクラブ) ブルー M 136-91 M	4,000 4,000	4,600 4,600			1606 1606									
7-9704-03 7-9704-04	手術衣(男女兼用スクラブ) ブルー L 136-91 L	4,000	4,600 4,600			1606									
	手術衣(男女兼用スクラブ) ブルー LL 136-91 LL	4,000 4,000	4,600 4,600			1606 1606									-

2023年2月1															
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト 2023 夏	ナビス2022 買	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 夏	レンタル2021 夏	感染症対策用 品パンフ 買	ウェルピーイ ングパンフ 夏
	T (F-1/19 / M-77 - 1-2) 21 1 1 1 1 1 1 1 1										*			*	
7-9704-06 7-9705-01	手術衣(男女兼用スクラブ) ブルー 4L 136-91 4L 手術衣(男女兼用スクラブ) グリーン S 136-92 S	4,000 4,000	4,600 4,600			1606 1606									
7-9705-02	手術衣(男女兼用スクラブ) グリーン M 136-92 M	4,000	4,600			1606									
7-9705-03 7-9705-04	手術衣(男女兼用スクラブ) グリーン L 136-92 L 手術衣(男女兼用スクラブ) グリーン LL 136-92 LL	4,000 4,000	4,600 4,600			1606 1606									
7-9705-05	手術衣(男女兼用スクラブ) グリーン 3L 136-92 3L	4,000	4,600			1606									
7-9705-06 7-9706-01	手術衣(男女兼用スクラブ) グリーン 4L 136-92 4L 手術衣(男女兼用スクラブ) ネイビー S 136-98 S	4,000 4,000	4,600 4,600			1606 1606									
7-9706-02	手術衣(男女兼用スクラブ) ネイビー M 136-98 M	4,000	4,600			1606									
7-9706-03 7-9706-04	手術衣(男女兼用スクラブ) ネイビー L 136-98 L 手術衣(男女兼用スクラブ) ネイビー LL 136-98 LL	4,000 4,000	4,600 4,600			1606 1606									
7-9706-05	手術衣(男女兼用スクラブ) ネイビー 3L 136-98 3L	4,000	4,600			1606									
7-9706-06 7-9721-01	手術衣(男女兼用スクラブ) ネイビー 4L 136-98 4L ニット検診衣(男女兼用) ブルー×ネイビー S 300-41 S	4,000 4,600	4,600 5.000			1606 532									
7-9721-02	ニット検診衣(男女兼用) ブルー×ネイビー M 300-41 M	4,600	5,000			532									
7-9721-03 7-9721-04	ニット検診衣(男女兼用) ブルー×ネイビー L 300-41 L ニット検診衣(男女兼用) ブルー×ネイビー LL 300-41 LL	4,600 4,600	5,000 5,000			532 532									
7-9721-04	ニット検診衣(男女兼用) ブルー×ネイビー 3L 300-41 3L	4,600	5,000			532									
7-9722-01 7-9722-02	ニット検診衣(男女兼用) ミント×グレー S 300-42 S	4,600 4,600	5,000 5,000			532 532									
7-9722-02	ニット検診衣(男女兼用) ミント×グレー M 300-42 M ニット検診衣(男女兼用) ミント×グレー L 300-42 L	4,600	5,000			532									
7-9722-04	ニット検診衣(男女兼用) ミント×グレー LL 300-42 LL	4,600	5,000			532									
7-9722-05 7-9723-01	ニット検診衣(男女兼用) ミント×グレー 3L 300-42 3L ニット検診衣(男女兼用) サーモン×ブラウン S 300-43 S	4,600 4,600	5,000 5,000			532 532									
7-9723-02	ニット検診衣(男女兼用) サーモン×ブラウン M 300-43 M	4,600	5,000			532									
7-9723-03 7-9723-04	ニット検診衣(男女兼用) サーモン×ブラウン L 300-43 L ニット検診衣(男女兼用) サーモン×ブラウン LL 300-43 LL	4,600 4,600	5,000 5,000			532 532									
7-9723-05	ニット検診衣(男女兼用) サーモン×ブラウン 3L 300-43 3L	4,600	5,000			532									
7-979-11 7-979-12	ハンドロールタオル(タッチレス) ミドル 12本入 950 ハンドロールタオル(タッチレス) ソフト 9本入 400	11,700	13,400 12,100			436 436									
7-9872-01	パントロールタオル(ダツテレス) グント 9本人 400 視力検査器 YCL-3SV	10,100	111,000			874									
7-9872-11	視力検査器 専用架台 ビッグサイズ車椅子 KJP-4	12,800	14,000			874									
7-9905-01 7-9908-01	ヒックサイス車椅子 KJP-4 サニタリー車いす ジターンシリーズ 標準・自走式 ブルー JTN-1	165,000 58,000	182,000 67,000			1809 1806									
7-9908-02	サニタリー車いす ジターンシリーズ 標準・自走式 グレー JTN-1	58,000	67,000			1806									
7-9909-01 7-9909-02	サニタリー車いす ジターンシリーズ 標準・介助式 ブルー JTN-2 サニタリー車いす ジターンシリーズ 標準・介助式 グレー JTN-2	58,000 58,000	67,000 67,000			1806 1806									
7-9910-01	サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能・自走式 ブルー JTN-3	74,000	83,000			1806									
7-9910-02 7-9911-01	サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能・自走式 グレー JTN-3 サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能・介助式 ブルー JTN-4	74,000 74,000	83,000 83,000			1806 1806									
7-9911-02	サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能・介助式 グレー JTN-4	74,000	83,000			1806									
8-1759-01	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 1mL 00054	6,230	9,000			1409									
8-1759-02 8-1759-03	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 2mL 00055 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 3mL 00056	5,080 6,040	7,300 8,700			1409 1409									
8-1759-04	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 5mL 00057	7,020	10,100			1409									
8-1759-05 8-1759-06	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 10mL 00058 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 20mL 00059	9,070 12,140	13,100 17,500			1409 1409									
8-1759-07	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 30mL 00060	8,650	12,400			1409									
8-1759-08 8-1759-09	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 50mL 00061 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 100mL 00062	11,250 21,160	16,150 30,400			1409 1409									
8-1759-10	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 1mL(ツベルクリン) 00052	10,660	15,300			1409									
8-1759-11 8-1760-01	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 2mL(ツベルクリン) 00053 硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器) セット 20mL 63	10,660 12,140	15,300 17,500			1409 1409									
8-1760-01	明子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器) セット 30mL 64	8,650	12,400			1409									
8-1760-03	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器) セット 50mL 65	11,250	16,150			1409									
8-1760-04 8-192-01	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器) セット 100mL 66 ユニブラスコンパクトシャワーチェア BSU12 – WT	21,160 27,000	30,400 32,000			1409						129			
8-192-02	ユニブラスコンパクトシャワーチェア BSU12-BK	27,000	32,000									129			
8-192-03 8-193-01	ユニブラスコンパクトシャワーチェア BUS12-DA ユニブラス浴槽内いす BSN09-WT	27,000 19,000	32,000 22,500									129 135			
8-193-02	ユニプラス浴槽内いす BSN09-DA	19,000	22,500									135			
8-197-01 8-197-02	ユニブラス浴槽手すり UB兼用 BSH01-WT ユニブラス浴槽手すり UB兼用 BSH01-DA	27,000 27,000	32,000 32,000									137 137			
8-2115-02	ユーノフス治信手 9 り OB 東州 BSHOT - DA ティルト&リクライニング 車椅子 (介助式/アルミ製/座幅400mm) TRC-2	181,000	218,000									212			
8-220-01	車椅子 802・レッド	78,000	80,000									207			
8-220-02 8-220-03	車椅子 802・シルバー 車椅子 802・ブルー	78,000 78,000	80,000									207 207			
8-2398-01	ガラス製ネイルファイル 11×140×3mm レッド	2,980	3,880			1161									
8-2398-03 8-2398-12	ガラス製ネイルファイル 11×140×3mm ガラス製ネイルファイル ブルー 11×140×3mm	2,980 2,980	3,880 3,880			1161 1161									
8-2411-02	頚椎カラー[パトリオット] 5個 成人用 WPA-7-5	10,000	12,000			1056									
8-2411-03 8-2495-01	頚椎カラー[パトリオット] 1個 小児用 20~45cm WPA-9 硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒 20mL 213	3,500 8,870	4,000 12,800			1056 1409									
8-2495-02	明子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器) 外筒 30mL 214	6,280	9,050			1409									
8-2495-03	硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒 50mL 215	8,180	11,800			1409									
8-2495-04 8-2496-01	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器) 外筒 100mL 216 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 1mL 00204	15,230 4,670	21,900 6,700			1409 1409									
8-2496-02	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 2mL 00205	3,770	5,500			1409									
8-2496-03 8-2496-04	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 3mL 00206 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 5mL 00207	4,480 5,160	6,500 7,500			1409 1409									
8-2496-05	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 10mL 00208	6,610	9,600			1409									
8-2496-06 8-2496-07	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 20mL 00209 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 30mL 00210	8,870 6,280	12,800 9,050			1409 1409									
8-2496-08	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 50mL 00211	8,180	11,800			1409									
8-2496-09	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 100mL 00212	15,230	21,900			1409									
8-2496-10 8-2496-11	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 1mL(ツベルクリン) 00202 硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 2mL(ツベルクリン) 00203	7,790 7,790	11,200 11,200			1409 1409									
8-2497-01	硝子注射筒 内筒 1mL 00254	2,720	4,000			1409									
8-2497-02 8-2497-03	硝子注射筒 内筒 2mL 00255 硝子注射筒 内筒 3mL 00256	2,170 2,520	3,100 3,600			1409 1409									
8-2497-04	硝子注射筒 内筒 5mL 00257	2,880	4,200			1409									
8-2497-05 8-2497-06	硝子注射筒 内筒 10mL 00258 硝子注射筒 内筒 20mL 00259	3,600 5,540	5,200 8,000			1409 1409									
8-2497-06	明于注射 同 内間 20mL 00259 硝子注射筒 内筒 30mL 00260	3,420	4,900			1409									
8-2497-08	硝子注射筒 内筒 50mL 00261 瑞子注射筒 内筒 50mL 00262	5,100	7,350			1409 1409									
8-2497-09 8-2497-10	硝子注射筒 内筒 100mL 00262 硝子注射筒 内筒 1mL(ツベルクリン) 00252	8,540 4,400	12,300 6,300			1409									
8-2497-11	硝子注射筒 内筒 2mL(ツベルクリン) 00253	4,400	6,300			1409									
8-2502-01 8-2502-02	車いす (自走式/アルミ製セミモジュール型) BAL-5 車いす (介助式/アルミ製セミモジュール型) BAL-6	65,000 65,000	81,600 81,600			1808 1808						206 211			
8-2503-01	車いす (自走式/アルミ製/ノーパンクタイヤ/メッシュシート) BAL-1-W4	49,000	60,700			1806									
8-2503-02 8-257-04	車いす (自走式/アルミ製/ノーパンクタイヤ/ナイロンシート) BAL-1-A-2 スプレーのりS/N 111	49,000 2,960	60,700 3,260	2433	2433	1806									
8-257-05	スプレーのりS/N 88	2,960	3,260	2433	2433										
8-257-06	スプレーのリS/N 99	2,720	3,000	2433	2433	005-									
8-2888-01 8-2888-02	シューズ(ナースクール(R))室内用/22cm 4700-1 シューズ(ナースクール(R))室内用/22.5cm 4700-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2888-03	シューズ(ナースクール(R))室内用/23cm 4700-1	4,800	5,600			2052									
8-2888-04 8-2888-05	シューズ(ナースクール(R))室内用/23.5cm 4700-1 シューズ(ナースクール(R))室内用/24cm 4700-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
~ £000-03	イン ハノ ハノ /V(N//主門用/240m 4700=)	4,600	0,000		l	2002	1	l	L	L	1	l	1	1	

2023年2月1日															
品香	商品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020	設備2022 夏	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 夏	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ 買	ウェルピーイ ングパンフ 夏
8-2888-06 8-2888-07	シューズ(ナースクール(R))室内用/24.5cm 4700-1 シューズ(ナースクール(R))室内用/25cm 4700-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2888-08	シューズ(ナースクール(R))室内用/25.5cm 4700-1	4,800	5,600			2052									
8-2888-09 8-2888-10	シューズ(ナースクール(R))室内用/26cm 4700-1 シューズ(ナースクール(R))室内用/26.5cm 4700-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2888-11	シューズ(ナースクール(R))室内用/27cm 4700-1	4,800	5,600			2052									
8-2888-12 8-2888-13	シューズ(ナースクール(R))室内用/27.5cm 4700-1 シューズ(ナースクール(R))室内用/28cm 4700-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2889-01	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/22cm 4800-1	4,800	5,600			2052									
8-2889-02 8-2889-03	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/22.5cm 4800-1 シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/23cm 4800-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2889-04	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/23.5cm 4800-1	4,800	5,600			2052									
8-2889-05 8-2889-06	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/24cm 4800-1 シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/24.5cm 4800-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2889-07	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/25cm 4800-1	4,800	5,600			2052									
8-2889-08 8-2889-09	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/25.5cm 4800-1 シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/26cm 4800-1	4,800 4,800	5,600 5,600			2052 2052									
8-2889-10	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/26.5cm 4800-1	4,800	5,600			2052									
8-2889-11	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/27cm 4800-1	4,800	5,600 5,600			2052									
8-2889-12 8-2889-13	シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/27.5cm 4800-1 シューズ(ナースクール(R))室内外兼用/28cm 4800-1	4,800 4,800	5,600			2052 2052									
8-3428-12	除毛クリーム ヴィート ボタニカルズ 敏感肌用	1,420	1,570 6,180			1682 431						0.4			
8-3547-62 8-3547-71	エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 中判 200枚×35袋 703510 エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 小判 200枚×42袋 703511	5,250 5,300	5,940			431						84 84			
8-3679-01	パルスオキシメータ Rad5v 9197	195,000	215,000			842									
8-3679-14 8-3724-01	Rad DCI-dc3 リユーザブル指センサー 2053 赤ちゃん専用めんぼう 6160	63,250 250	70,000 270			842 1342									
8-3758-01	スツール 背無し ピンク WS-020-VPI	13,300	14,700			756									
8-3758-02 8-3758-03	スツール 背無し ブルー WS-020-VBL スツール 背無し ブラック WS-020-VBK	13,300	14,700 14,700			756 756									
8-3758-11	スツール用固定脚 5個入 WSA029	1,250	1,380			752									
8-3924-05 8-3924-06	チェア[ローバック] キャスター イエロー OA-250(VGI) チェア[ローバック] キャスター ピンク OA-250(VGI)	15,100 15,100	19,400 19,400			752 752									
8-3924-07	チェア[ローバック] ステーブル イエロー OA-250K(VG1)	18,100	22,600			752									
8-3924-08	チェア[ローバック] ステーブル ピンク OA-250K(VGI)	18,100	22,600			752 2045									
8-4106-11 8-4106-12	スクラビングシューズ(Choice!) S 620 スクラビングシューズ(Choice!) M 620	4,600 4,600	5,400 5,400			2045 2045									
8-4106-13	スクラビングシューズ(Choice!) L 620	4,600	5,400			2045									
8-4106-14 8-4106-15	スクラビングシューズ(Choice!) LL 620 スクラビングシューズ(Choice!) 3L 620	4,600 4,600	5,400 5,400			2045 2045									
8-4106-16	スクラビングシューズ(Choice!) 4L 620	4,600	5,400			2045									
8-4106-17 8-4458-01	スクラビングシューズ(Choice!) 5L 620 エプロン (男女兼用/前スリット入り) ホワイト/M 922-70 M	4,600 2,800	5,400 3,300			2045 2037									
8-4458-02	エプロン (男女兼用/前スリット入り) ホワイト/L 922-70 L	2,800	3,300			2037									
8-4458-03	エプロン (男女兼用/前スリット入り) ホワイト/LL 922-70 LL エプロン (男女兼用/前スリット入り) サックス/M 922-71 M	2,800	3,300 3,300			2037 2037									
8-4459-01 8-4459-02	エブロン (男女兼用/前スリット入り) サックス/ M 322-71 M	2,800 2,800	3,300			2037									
8-4459-03	エプロン (男女兼用/前スリット入り) サックス/LL 922-71 LL	2,800	3,300			2037									
8-4460-01 8-4460-02	エプロン (男女兼用/前スリット入り) ミントグリーン/M 922-72 M エプロン (男女兼用/前スリット入り) ミントグリーン/L 922-72 L	2,800 2,800	3,300 3,300			2037									
8-4460-03	エプロン (男女兼用/前スリット入り) ミントグリーン/LL 922-72 LL	2,800	3,300			2037									
8-4461-01 8-4461-02	エプロン (男女兼用/前スリット入り) ピンク/M 922-73 M エプロン (男女兼用/前スリット入り) ピンク/L 922-73 L	2,800	3,300 3,300			2037									
8-4461-03	エプロン (男女兼用/前スリット入り) ピンク/LL 922-73 LL	2,800	3,300			2037									
8-4483-02 8-4548-01	アネロイド血圧計[ラテックスフリー] Dリング聴診器一体型 FC-101 防水カラーエブロン (クリア)	8,750 1,040	9,350 1,280			790 1981						144			
8-4548-03	防水カラーエプロン (ブルー)	1,040	1,280			1981						144			
8-4891-11 8-4891-12	与薬個人ケースII(ワンタッチ) ブルー 10枚入 DC-BL 与薬個人ケースII(ワンタッチ) レッド 10枚入 DC-RD	420 420	760 760			374 374						504 504			
8-4891-13	与薬個人ケースII(ワンタッチ) グリーン 10枚入 DC-GR	420	760			374						504			
8-4891-14 8-5371-01	与薬個人ケースII(ワンタッチ) グレー 10枚入 DC-GY マルチチェア[背付き]	420 19.500	760 25.000			374						504			
8-5371-01	マルチチェア[背付き]	19,500	25,000			752 752									
8-5371-03	マルチチェア[背付き]	19,500	25,000			752									
8-5371-04 8-5443-01	マルチチェア[背付き] MDI用吸入補助器具 レ・スペース 6歳以上対象 550540	19,500 1,400	25,000 2,000			752 1455									
8-5443-02	MDI用吸入補助器具 レ・スペース 0~2歳対象 550560	2,500	3,000			1455									
8-5443-03 8-5561-04	MDI用吸入補助器具 レ・スペース 2~6歳対象 550550 アネロイド血圧計(ラテックスフリー) ナイロン・スレンダーアームカフ FC-100V	2,500 9,250	3,000 10,000			1455 790									
8-5646-01	耐熱シート 920×920mm Y-1	9,800	12,400	3023	3023										
8-5646-02 8-5646-03	耐熱シート 920×1920mm Y-2 耐熱シート 1920×1920mm Y-3	19,600 39,200	22,600 49,400	3023 3023	3023 3023										
8-5704-01	スツール ピンク 背無し WS025-VPI	20,100	21,600	0020	0020	752									
8-5704-02 8-5704-03	スツール ブルー 背無し WS025-VBL スツール ブラック 背無し WS025-VBK	20,100 20,100	21,600 21,600			752 752									
8-5704-03 8-5796-01		1,600	1,700			1335									
8-5796-02	滅菌クローバーカップ総球 No.14 5球入 001-10468 滅菌クローバーカップ総球 No.20 3球入 001-10469	1,700	1,800			1335									
8-5796-03 8-5796-04	滅菌クローバーカップ総球 No.20 3球人 001-10469 滅菌クローバーカップ総球 No.20 5球入 001-10470	1,700 1,750	1,800 1,850			1335 1335									
8-5796-05	滅菌クローバーカップ綿球 No.25 3球入 001-10471	2,100	2,220			1335									
8-5837-01 8-5837-02	スツール 背付き ピンク WS-021-VPI スツール 背付き ブルー WS-021-VBL	20,500 20,500	23,100 23,100			756 756									
8-5837-03	スツール 背付き ブラック WS-021-VBK	20,500	23,100			756									
8-5838-01 8-5838-02	スツール ピンク 背付き WS026-VPI スツール ブルー 背付き WS026-VBL	30,400 30,400	32,700 32,700			752 752									
8-5838-03	スツール ブラック 背付き WS026-VBK	30,400	32,700			752									
8-6295-01 8-6295-02	メディクスワブポビドンヨード(綿棒付き10%ポビドンヨード) 約10×153 薬液量 1.5mL NSS メディクスワブポビドンヨード(綿棒付き10%ポビドンヨード) 約10×153 薬液量 3mL NDS-:	1,630 2,200	1,800 2,400			1340 1340						408 408			
8-6295-03	メディクスワブポビドンヨード(綿棒付き10%ポビドンヨード) 約14×158 薬液量 4.5mL NSB	1,970	2,100			1340						408			
8-6319-01	聴診器 フォーカルトーン ブラック basis S	7,000	8,550			770									
8-6319-02 8-6319-03	聴診器 フォーカルトーン ピンク basis S 聴診器 フォーカルトーン マゼンタ basis S	7,000 7,000	8,550 8,550			770 770									
8-6319-04	聴診器 フォーカルトーン レッド basis S	7,000	8,550			770									
8-6319-05 8-6319-06	聴診器 フォーカルトーン バイオレット basis S 聴診器 フォーカルトーン ブルー basis S	7,000 7,000	8,550 8,550			770 770									
8-6319-07	聴診器 フォーカルトーン セイルブルー basis S	7,000	8,550			770									
8-6319-08 8-6319-09	聴診器 フォーカルトーン ロイヤルブルー basis S 聴診器 フォーカルトーン ライラック basis S	7,000 7,000	8,550 8,550			770 770									
8-6319-10	聴診器 フォーカルトーン カリビアンブルー basis S	7,000	8,550			770									
8-6319-11 8-6320-01	聴診器 フォーカルトーン フォレストグリーン basis S ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックブラス) ライトブルー CL200	7,000 1,450	8,550 1,580			770 1290									
8-6320-01 8-6320-02	ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメティックフラス) ライトフルー CL200 ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックブラス) ピンク CL200	1,450	1,580			1290									
8-6320-03	ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス) ミントグリーン CL200	1,450	1,580			1290									
8-6320-04 8-6320-05	ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックブラス) オレンジ CL200 ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックブラス) パーブル CL200	1,450 1,450	1,580 1,580			1290 1290									
8-6635-21	衝立スクリーン 40611 一連クリア	22,800	29,700			731									
8-6635-22 8-6635-23	衝立スクリーン 40613 一連Cブルー 衝立スクリーン 40614一連Cグリーン	22,800 22,800	29,700 29,700			731 731									
8-6635-31	衝立スクリーン 40640 連結用パーツ	800	1,040			731									
8-6636-11	衝立スクリーン 40621 二連クリア	39,800	51,800			731									

2023年2月1日															
品書	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023	サンクアスト 2023	ナピス2022 夏	サニーフーズ 2016 夏	サニーフーズ 2020	設備2022 頁	アズピュア 2021 夏	アズツール 2021 夏	ナビ助2023 夏	レンタル2021 買	感染症対策用 品パンフ 夏	ウェルピーイ ングパンフ 夏
8-6636-12	街立スクリーン 40823 二連Cブルー	39,800	51,800		_	731		_		_				^	
8-6636-13	衝立スクリーン 40624二連Cグリーン	39,800	51,800			731									
8-6637-01 8-6637-02	仕切り付収納ワゴン(C265) ホワイト 仕切り付収納ワゴン(C265) ブラウン	39,800 39,800	51,800 51,800			202									
8-6637-03	仕切り付収納ワゴン(C265) ピンク	39,800	51,800			202									
8-6702-01 8-6702-02	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 22~23 ピンク 310033 ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 23~24 ピンク 310034	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-6702-03	ルームシューズ (RACCO(ラッコ) ハグ) 24~25 ピンク 310035	2,300	2,400			1986						254			
8-6703-01 8-6703-02	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 22~23 ベージュ 310036 ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 23~24 ベージュ 310037	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-6703-03 8-6703-04	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 24~25 ベージュ 310038 ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 25~26 ベージュ 310072	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-6704-01	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 22~23 グリーン 310039	2,300	2,400			1986						254			
8-6704-02 8-6704-03	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 23~24 グリーン 310040 ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 24~25 グリーン 310041	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-6704-04	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 25~26 グリーン 310073	2,300	2,400			1986						254			
8-6705-01 8-6705-02	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 22~23 チェック/ワイン 310048 ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 23~24 チェック/ワイン 310049	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-6705-03	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 24~25 チェック/ワイン 310050	2,300	2,400			1986						254			
8-6706-01 8-6706-02	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 22~23 チェック/グリーン 310051 ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 23~24 チェック/グリーン 310052	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-6706-03 8-6706-04	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 24~25 チェック/グリーン 310053	2,300 2,300	2,400 2,400			1986 1986						254 254			
8-7303-21	ルームシューズ(RACCO(ラッコ)ハグ) 25~26 チェック/グリーン 310074 医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ベア クリスタル(丸型) 純チタン 12-1201-01	2,300	2,400			1227						254			
8-7303-22 8-7303-23	医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア ピンクジルコン(丸型) 純チタン 12-1201-(医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア アクアマリン(丸型) 純チタン 12-1201-05	2,300 2,300	2,700 2,700			1227 1227									
8-7303-24	医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア プレーン(丸型) 純チタン 12-1210-00	2,300	2,700			1227									
8-7303-25 8-7303-26	医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア クリスタル(立爪) 純チタン 12-1203-01 医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア ピンクジルコン(立爪) 純チタン 12-1203-(2,800 2,800	3,300 3,300			1227 1227									
8-7303-27	医療用ピアス[ブロムダール11-301専用] 1ペア アクアマリン(立爪) 純チタン 12-1203-05	2,800	3,300			1227									
8-7303-28 8-7303-29	医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア クリスタル(フラワー) プラスチック 12-010 医療用ピアス[プロムダール11-301専用] 1ペア ピンクジルコン(フラワー) プラスチック 12-	2,200 2,200	2,600 2,600			1227									
8-7303-30	医療用ピアス[ブロムダール11-301専用] 1ベア アクアマリン(フラワー) ブラスチック 12-0	2,200	2,600			1227									
8-7349-11 8-7409-01	ライフ サクサク取れる黒錦棒 100本入 パルスオキシメーター[パームサット]用 センサー 成人用フィンガークリップ 8000AA	220 60,000	240 64,200			1343 843									
8-7409-02	パルスオキシメーター[パームサット]用 センサー 小児用フィンガークリップ 8000AP	60,000	64,200			843									
8-7409-03 8-7409-04	パルスオキシメーター[パームサット]用 イヤークリップ 8000Q2 パルスオキシメーター[パームサット]用 反射型センサー 8000R	60,000	64,200 64,200			843 843									
8-7409-05	パルスオキシメーター[パームサット]用 成人用フレックス(フレキシラップ×25枚付属) 800	60,000	64,200			843									
8-7409-06 8-7409-07	パルスオキシメーター[パームサット]用 新生児用フレックス(フレキシラップ×25枚付属) 80 パルスオキシメーター[パームサット]用 幼児用フレックス(フレキシラップ×25枚付属) 800	60,000	64,200 64,200			843 843									
8-7432-01	鼻鏡[和辻式] ステンレス製 大	1,440	1,640				1652								
8-7441-21 8-7441-22	パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590黒 9590・黒 パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590青 9590・青	68,000 68,000	71,400 71,400			834 834						444 444			
8-7441-23	パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590赤 9590・赤	68,000	71,400			834						444			
8-7442-01 8-7442-02	パルスオキシメーター[パームサット] 本体(アラーム無し) 2500 パルスオキシメーター[パームサット] 本体(アラーム付き) 2500A	150,000 160,000	165,000 176,000			842 842									
8-7442-11	パルスオキシメーター[パームサット] 充電器セット 2500C	50,000 12,000	52,500			842 842									
8-7442-12 8-8221-01	センサー延長ケーブル 1m UNI-EXT-1 ナビチェアーII NVCII-SP ピンク 脚部リング無し NVC2-SP	30,500	10,700 32,000			750						365			
8-8221-02 8-8221-03	ナビチェアーII NVCII-SBL ブルー 脚部リング無し NVC2-SBL ナビチェアーII NVCII-SV バイオレット 脚部リング無し NVC2-SV	30,500 30,500	32,000 32,000			750 750						365 365			
8-8221-04	ナビチェアーII NVCII-SRP ピンク 脚部リング付き NVC2-SRP	34,500	36,500			750						365			
8-8221-05 8-8221-06	ナビチェアーII NVCII-SRBL ブルー 脚部リング付き NVC2-SRBL ナビチェアーII NVCII-SRV バイオレット 脚部リング付き NVC2-SRV	34,500 33,500	36,500 36,500			750 750						365 365			
8-8475-01	PTチェア(三角) ピンク PTCT-P	27,300	28,500			755						311			
8-8475-02 8-8475-03	PTチェア(三角) ブルー PTCT-BL PTチェア(三角) パイオレット PTCT-V	27,300 27,300	28,500 28,500			755 755						311 311			
8-8597-02	ペーパータオル (エルフォーレ・中判) 200組 623043	300	320			430									
8-8597-52 8-8598-11	ペーパータオル (エルフォーレ・中判) 200組/袋×30袋 623043 エリエール(R)ペーパータオル スマートタイプ 230×210mm 200枚 703333	7,800 230	8,100 250			430 430						84			
8-8598-61	エリエール ベーパータオルスマートタイプ シングル200枚(中判)×30袋 703333	5,530	5,860			430						84			
8-8599-11 8-8599-12	ペーパータオル(エルヴェール・エコドライ) シングル 中判 200枚入 703508 ペーパータオル(エルヴェール・エコドライ) シングル 小判 200枚入 703509	190 170	230 200			431 431						84 84			
8-8599-61	ペーパータオル(エルヴェール・エコドライ) シングル 中判 200枚入×35袋 703508 ペーパータオル(エルヴェール・エコドライ) シングル 小判 200枚入×42袋 703509	6,400	7,320			431 431						84			
8-8599-72 8-8600-01	ベーパータオル用ディスペンサー 中判用L 250×135×292mm 793910	6,600 3,400	7,200 4,580			437						84 85			
8-8600-02 8-8600-03	ペーパータオル用ディスペンサー 中判用M 250×135×210mm 793909 ペーパータオル用ディスペンサー 小判用L 250×106×292mm 793908	3,400 3,400	4,580 4,580			437 437						85 85			
8-8600-04	ペーパータオル用ディスペンサー 小判用M 250×106×210mm 793907	3,400	4,580			437						85			
8-8606-02 8-8754-02	子供用スリッパ(くま柄/使い捨て) 345372W カウンターワゴン(C-196) ホワイト 310(510) × 330 × 840mm 11961	160 33,000	220 42,800			2061									
8-8754-03	カウンターワゴン(C-196) ピンク 310(510)×330×840mm 11962	33,000	42,800			202									
8-8754-04 8-8754-05	カウンターワゴン(C-196) ブルー 310(510) × 330 × 840mm 11963 カウンターワゴン(C-196) イエロー 310(510) × 330 × 840mm 11965	33,000 33,000	42,800 42,800			202									
8-8991-04	パノラマシールド タイトフィット パールホワイト HF-200W	41,000 41,000	45,100			1246									
8-8991-05 8-8991-11	パノラマシールド タイトフィット ソフトビンク HF-200P パノラマシールド レギュラー メタリックブルー HF-380B	41,000	45,100 45,100			1246 1246									
8-8991-12 8-8991-13	パノラマシールド レギュラー メタリックレッド HF-380R パノラマシールド オーバーグラス ストームグレー HF-480S	41,000 51,000	45,100 56,100			1246 1246									
8-9002-02	街立 ライトブルー 小型4枚組 450×100×1050mm×4枚 H032	29,200	32,000			728									
8-9002-03 8-9002-05	街立 サーモンピンク 小型4枚組 450×100×1050mm×4枚 H032 街立 ライトブルー 大型4枚組 450×100×1450mm×4枚 H033	29,200 32,800	32,000 36,000			728 728									
8-9002-06	衝立 サーモンビンク 大型4枚組 450×100×1450mm×4枚 H033	32,800	36,000			728									
8-9201-21 8-9201-22	シャンプーチェア ホワイト CB-846 シャンプーチェア ブラック CB-846	79,800 79,800	104,000 104,000			1945 1945									
8-9237-01	ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) 自走式 BAL-9	78,000	97,500			1808						207			
8-9237-02 8-9238-01	ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) 介助式 BAL-10 ティルト&リクライニング車椅子(アルミ製) 自走式 BAL-11	78,000 147,000	97,500 177,000			1808 1813						211 212			
8-9238-02	ティルト&リクライニング車椅子(アルミ製) 介助式 BAL-12	147,000	177,000			1813						212			
8-9241-01 8-9241-02	ノンパックブレーキ車椅子(アルミ製) パーブル 低床 MBY-41B ノンパックブレーキ車椅子(アルミ製) エメラルド 低床 MBY-41B	82,000 82,000	114,000 114,000									209			
8-9241-03 8-9242-01	ノンパックブレーキ車椅子(アルミ製) イエロー 低床 MBY-41B ノンパックブレーキ車椅子(アルミ製) パーブル 標準 MBY-47B	82,000 82,000	114,000 114,000									209 209			
8-9242-01 8-9242-02	/ンパックフレーキ車椅子(アルミ製) パーフル 標準 MBY-47B /ンパックブレーキ車椅子(アルミ製) エメラルド 標準 MBY-47B	82,000 82,000	114,000 114,000									209			
8-9242-03 8-9243-01	/ンパックブレーキ車椅子(アルミ製) イエロー 標準 MBY-47B 座面昇降型リクライニング車椅子(アルミ製) NEXTROLLER(R)_spII NEXTROLLER(R)_sp	82,000 256,000	114,000 287,000									209 214			
8-9410-11	フルリクライニング車椅子 MFF-50	134,000	155,000									214			
8-9786-01 8-9786-02	シューズ(ノベルナース) S/22.0~22.5cm 911 シューズ(ノベルナース) M/23.0~23.5cm 911	6,200 6,200	6,400 6,400			2052 2052									
8-9786-03	シューズ(ノベルナース)L/24.0~24.5cm 911	6,200	6,400			2052									
8-9786-04 8-9786-05	シューズ(ノベルナース)LL/25.0~25.5cm 911 シューズ(ノベルナース)3L/26.0~26.5cm 911	6,200 6,200	6,400 6,400			2052 2052									
8-9786-06	シューズ(ノベルナース)4L/27.0~27.5cm 911	6,200	6,400			2052									
8-9786-07 8-9904-12	シューズ(ノベルナース)5L/28.0~28.5cm 911 冷蔵ショーケース 2段 MUS-0611X	6,200 204,000	6,400 245,000	189	189	2052									
8-9946-01	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 50錠入 No.1 rapid	860	1,030	691	691	493						400			
8-9946-02 8-9946-03	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 100錠入 No.1 rapid 残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 250錠入 No.1 rapid	1,570 3,580	1,880 4,290	691 691	691 691	493 493						400 400			
8-9946-04	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 1000錠入 No.1 rapid	14,300	17,000	691	691	493						400			

2023年2月1日より実施

品書	育品名	旧価格	新価格	研究用総合	サンクアスト	ナピス2022 夏	サニーフーズ	サニーフーズ	設備2022	アズピュア	アズツール	ナビ助2023	レンタル2021 感染症対策用	ウェルピーイ
				機器2023 頁	2023 頁	, A	2016 夏	2020 夏	X	2021 夏	2021 夏	Ħ	真品パンプ	ングパンプ
9-1005-06	シームレスクリーン手袋 ビオマック クリーンパック FF-1500L	8,400	8,720	3225	3225									
9-1102-01	パンツ CK301-10-SS	5,700	6,400	0220	0220							515		
9-1102-02	パンツ CK301-10-S	5,700	6,400									515		
9-1102-03	パンツ CK301-10-M	5,700	6,400									515		
9-1102-04	パンツ CK301-10-L	5,700	6,400									515		
9-1102-05	パンツ CK301-10-LL	5,700	6,400									515		
9-1102-06	パンツ CK301-10-3L	5,700	6,400									515		
9-1102-07 9-1103-01	パンツ CK301-10-4L レディスパンツ CK302-10-S	5,700 6,200	6,400 6,900									515 515		
9-1103-02	レディスパンツ CK302-10-M	6,200	6,900									515		+
9-1103-03	レディスパンツ CK302-10-L	6,200	6,900									515		
9-1103-04	レディスパンツ CK302-10-LL	6,200	6,900									515		
9-1103-05	レディスパンツ CK302-10-3L	6,200	6,900									515		
9-1103-06	レディスパンツ CK302-10-4L	6,200	6,900									515		
9-1104-01	レディスパンツ CK302-17-S	6,200	6,900									515		
9-1104-02	レディスパンツ CK302-17-M	6,200	6,900									515		
9-1104-03	レディスパンツ CK302-17-L レディスパンツ CK302-17-LL	6,200 6,200	6,900 6,900									515 515		_
9-1104-04 9-1104-05	レディスパンツ CK302-17-LL レディスパンツ CK302-17-3L	6,200	6,900									515		-
9-1104-05	レディスパンツ CK302-17-3L レディスパンツ CK302-17-4L	6,200	6,900									515		+
9-1105-01	ジアスクラブ CK703-3-3S	5,800	6,500									516		
9-1105-02	ジアスクラブ CK703-3-SS	5,800	6,500									516		
9-1105-03	ジアスクラブ CK703-3-S	5,800	6,500									516		
9-1105-04	ジアスクラブ CK703-3-M	5,800	6,500									516		
9-1105-05	ジアスクラブ CK703-3-L	5,800	6,500									516		
9-1105-06	ジアスクラブ CK703-3-LL	5,800	6,500									516		
9-1105-07	ジアスクラブ CK703-3-3L	5,800	6,500									516		
9-1105-08 9-1106-01	ジアスクラブ CK703-3-4L	5,800 5,800	6,500 6,500									516 516		
9-1106-01	ジアスクラブ CK703-7-3S ジアスクラブ CK703-7-SS	5,800	6,500									516		
9-1106-03	ジアスクラブ CK703-7-S	5,800	6,500									516		
9-1106-04	ジアスクラブ CK703-7-M	5,800	6,500									516		
9-1106-05	ジアスクラブ CK703-7-L	5,800	6,500									516		
9-1106-06	ジアスクラブ CK703-7-LL	5,800	6,500									516		
9-1106-07	ジアスクラブ CK703-7-3L	5,800	6,500									516		
9-1106-08	ジアスクラブ CK703-7-4L	5,800	6,500									516		
9-1107-01	ジアスクラブ CK703-11-3S	5,800	6,500									516		
9-1107-02 9-1107-03	ジアスクラブ CK703-11-SS ジアスクラブ CK703-11-S	5,800 5,800	6,500 6,500									516 516		
9-1107-03	ジアスクラブ CK703-11-8	5,800	6,500									516		
9-1107-05	ジアスクラブ CK703-11-L	5,800	6,500									516		
9-1107-06	ジアスクラブ CK703-11-LL	5,800	6,500									516		
9-1107-07	ジアスクラブ CK703-11-3L	5,800	6,500									516		
9-1107-08	ジアスクラブ CK703-11-4L	5,800	6,500									516		
9-1108-01	ジアスクラブ CK703-16-3S	5,800	6,500									516		
9-1108-02	ジアスクラブ CK703-16-SS	5,800	6,500									516		
9-1108-03 9-1108-04	ジアスクラブ CK703-16-S ジアスクラブ CK703-16-M	5,800 5,800	6,500 6,500									516 516		+
9-1108-04	ジアスクラブ CK703-16-M ジアスクラブ CK703-16-L	5,800	6,500									516		-
9-1108-06	ジアスクラブ CK703 -16 - LL	5,800	6,500									516		
9-1108-07	ジアスクラブ CK703-16-3L	5,800	6,500									516		
9-1108-08	ジアスクラブ CK703-16-4L	5,800	6,500									516		
9-115-01	ジョイントスノコ (450×600×25mm) 600-0010	4,800	5,400	2791	2791	1972								
9-115-03	ジョイントスノコ (フチ部分(コーナー)) 600-0120	230	240	2791	2791	1972								
9-115-04	ジョイントスノコ (フチ部分(+)) 600-0100	350		2791	2791	1972								
9-115-05 9-5312-01	ジョイントスノコ (フチ部分(-)) 600-0110 ウルトラテーブ#2149 1/2	350 4.100	380 4 900	2791 3280	2791 3280	1972								
9-5312-01	ウルトファーブ#2149 1/2 ウルトラテーブ#2149 1	6,500	4,900 8,900	3280	3280									_
9-5312-02	ウルトラテーブ#2149 2	12,000	15,500	3280	3280									_
9-5313-01	ウルトラテープ#8570 3/4	4,300	5,460	3280	3280									
9-5314-01	ウルトラテーブ #0153PC 1インチ 白 1(ホワイト)	1,500	1,800	3280	3280									
9-5314-02	ウルトラテープ #0153PC 1.5 白 1.5 (ホワイト)	2,000	2,400	3280	3280									
9-5314-03	ウルトラテープ #0153PC 2インチ 白 2(ホワイト)	2,400	2,990	3280	3280									
9-5646-01	ヘアーネット 858046 L	610	760	3204	3204									
9-5646-02	ヘアーネット 858046 M	610	760	3204	3204									