

2023年5月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、一部の商品につき、2023年6月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となっております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

2023年6月1日

 **アズワン株式会社**

2023年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023 頁	サンクスアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	アズニール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	ウェルビー イングパンフ 頁
2-6001-01	サーモンレンジブラシ 210×75×50mm ソフト 青 ソフト-GL31	2,700	2,900				371					
2-6001-03	サーモンレンジブラシ 210×75×50mm ソフト 黄 ソフト-GL31	2,700	2,900				371					
2-6001-04	サーモンレンジブラシ 210×75×50mm ソフト 緑 ソフト-GL31	2,700	2,900				371					
2-6312-01	ステンレス製鏡 KAGAN 357×457×8.5mm LKSF-3545	35,800	41,200				277					
2-6312-02	ステンレス製鏡 KAGAN 460×610×8.5mm LKSF-4560	42,600	50,200				277					
2-6312-03	ステンレス製鏡 KAGAN 460×912×8.5mm LKSF-4590	55,700	67,400				277					
2-6356-01	食品機械潤滑(離型)用オйлスプレー OCE-ON POSスプレー	1,550	2,720				417					
2-7070-21	広ロスクリーキャップバイアル 透明 5182-0714 100個(ワタなし) 5182-0714(バイアルのみ)	2,800	3,200	1924	1924							
2-7070-22	広ロスクリーキャップバイアル 透明 ラベル付 5182-0715 100個(ワタなし) 5182-0715(バイアルのみ)	3,000	3,400	1924	1924							
2-7070-23	広ロスクリーキャップバイアル 透明 ラベル付 5183-2068 1000個(ワタなし) 5183-2068(バイアルのみ)	27,000	30,000	1924	1924							
2-7070-24	広ロスクリーキャップバイアル 茶色 5188-6535 100個(ワタなし) 5188-6535(バイアルのみ)	2,800	3,200	1924	1924							
2-7070-25	広ロスクリーキャップバイアル 茶色 ラベル付 5182-0716 100個(ワタなし) 5182-0716(バイアルのみ)	3,200	3,600	1924	1924							
2-7070-26	広ロスクリーキャップバイアル 茶色 ラベル付 5183-2069 1000個(ワタなし) 5183-2069(バイアルのみ)	28,000	32,000	1924	1924							
2-7070-27	広ロスクリーキャップバイアル 透明 5188-6591 100個(ワタなし) 5188-6591(バイアルのみ)	13,000	14,000	1924	1924							
2-7070-28	広ロスクリーキャップバイアル 茶色 5188-6592 100個(ワタなし) 5188-6592(バイアルのみ)	13,000	15,000	1924	1924							
2-7070-31	広ロスクリーキャップバイアル用キャップ 青 5190-7021 100個 5190-7021(キャップ)	4,000	4,600	1924	1924							
2-7070-33	広ロスクリーキャップバイアル用キャップ 青 5182-0723 5182-0723(キャップ)	5,200	5,900	1924	1924							
2-7070-35	広ロスクリーキャップバイアル用キャップ 青 5190-7023 5190-7023(キャップ)	4,400	5,000	1924	1924							
2-7070-37	広ロスクリーキャップバイアル用キャップ 青 5182-0728 5182-0728(キャップ)	1,500	1,700	1924	1924							
2-7639-11	双眼実体顕微鏡(カールツァイス) Edu Stem305	194,000	209,000	914	914							
2-7639-12	双眼実体顕微鏡(カールツァイス) Stemi 305Trino	276,000	296,000	914	914							
2-8166-01	電子天びん精密比重計 AUX320+SMK-401	270,000	314,000	841	841							
2-8166-02	電子天びん精密比重計 AUX220+SMK-401	230,000	271,000	841	841							
2-8166-03	電子天びん精密比重計 AUX120+SMK-401	210,000	245,000	841	841							
2-8511-01	マニュアルシリンジ(固定型) 10mL 5190-1490	7,000	7,300	1498	1498							
2-8511-02	マニュアルシリンジ(固定型) 25mL 5190-1497	8,400	8,800	1498	1498							
2-8511-03	マニュアルシリンジ(固定型) 50mL 5190-1503	8,200	8,500	1498	1498							
2-8511-04	マニュアルシリンジ(固定型) 100mL 5190-1510	9,400	9,700	1498	1498							
2-8511-05	マニュアルシリンジ(固定型) 250mL 5190-1517	9,700	10,000	1498	1498							
2-8511-06	マニュアルシリンジ(固定型) 500mL 5190-1523	8,800	9,100	1498	1498							
2-8511-07	マニュアルシリンジ(固定型) 1.0mL 5190-1528	9,400	9,800	1498	1498							
2-8511-09	マニュアルシリンジ(固定型) 5.0mL 5190-1536	10,400	11,000	1498	1498							
2-8511-10	マニュアルシリンジ(固定型) 10mL 5190-1541	11,000	12,000	1498	1498							
2-8512-01	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 50mL 5190-1506	9,900	10,000	1498	1498							
2-8512-02	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 100mL 5190-1513	9,500	9,900	1498	1498							
2-8512-03	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 250mL 5190-1519	9,500	9,900	1498	1498							
2-8512-04	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 500mL 5190-1527	9,500	9,900	1498	1498							
2-8512-05	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 1.0mL 5190-1530	9,600	10,000	1498	1498							
2-8512-06	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 2.5mL 5190-1534	9,700	10,000	1498	1498							
2-8512-07	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 5.0mL 5190-1539	10,000	11,000	1498	1498							
2-8512-08	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 10mL 5190-1457	11,000	12,000	1498	1498							
2-8512-09	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 25mL 5190-1544	27,000	29,000	1498	1498							
2-8512-10	マニュアルシリンジ(ルアーロック型) 50mL 5190-1546	42,000	44,000	1498	1498							
2-8512-11	マニュアルシリンジ(ルアーロック型)用 交換針 ペール 3個入 5190-1548	4,200	4,400	1498	1498							
2-8512-12	マニュアルシリンジ(ルアーロック型)用 交換針 サイドホール 3個入 5190-1549	10,000	11,000	1498	1498							
2-8512-13	マニュアルシリンジ(ルアーロック型)用 交換針 LC 3個入 5190-1550	7,200	7,500	1498	1498							
2-8921-02	感染症防護対策キット ICK-3 M	5,350	3,950									
2-8921-03	感染症防護対策キット ICK-3 L	5,350	3,950									
2-8921-04	感染症防護対策キット ICK-3 XL	5,350	3,950									
2-8934-01	牛乳用メスピペット 2.2mL 中間目盛 N-045	600	750	2107	2107							
2-9972-01	耐薬CTFEルアーフィッティング オス SRA-1.6-L	4,100	9,210	2293	2293							
2-9972-02	耐薬CTFEルアーフィッティング オス SRA-2-L	4,100	7,920	2293	2293							
2-9972-03	耐薬CTFEルアーフィッティング オス SRA-3-L	4,100	6,910	2293	2293							
2-9972-04	耐薬CTFEルアーフィッティング オス SRA-4-L	4,400	6,690	2293	2293							
2-9972-06	耐薬CTFEルアーフィッティング オス SRA-M6	3,200	4,750	2293	2293							
2-9973-01	耐薬CTFEルアーフィッティング メス SRB-1.6	2,700	6,650	2293	2293							
2-9973-02	耐薬CTFEルアーフィッティング メス SRB-2	2,850	7,420	2293	2293							
2-9973-03	耐薬CTFEルアーフィッティング メス SRB-3	2,980	7,390	2293	2293							
2-9973-04	耐薬CTFEルアーフィッティング メス SRB-4	3,360	8,570	2293	2293							
2-9973-05	耐薬CTFEルアーフィッティング メス SRB-6	4,900	10,900	2293	2293							
2-9973-06	耐薬CTFEルアーフィッティング メス SRB-M6	2,700	6,940	2293	2293							
2-9974-01	耐薬CTFEルアーコック B-RL-B-1.6	8,500	21,600	2293	2293							
2-9974-02	耐薬CTFEルアーコック B-RL-B-3	6,400	16,700	2293	2293							
2-9974-03	耐薬CTFEルアーコック B-RL-B-6	8,100	21,000	2293	2293							
2-9974-04	耐薬CTFEルアーコック B-RL-2	6,400	15,100	2293	2293							
2-9974-05	耐薬CTFEルアーコック B-RL-3T	12,300	28,800	2293	2293							
2-9974-06	耐薬CTFEルアーコック B-RL-3L	14,000	29,500	2293	2293							
2-9975-01	ミニチュアCTFE2方コック(チューブ接続タイプ) B-1.6-2	14,000	27,200	2293	2293							
2-9975-02	ミニチュアCTFE2方コック(チューブ接続タイプ) B-3-2	7,450	19,500	2293	2293							
2-9975-03	ミニチュアCTFE2方コック(チューブ接続タイプ) B-4-2	10,900	26,600	2293	2293							
2-9975-04	ミニチュアCTFE2方コック(チューブ接続タイプ) B-6-2	13,200	24,900	2293	2293							
2-9976-01	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-1.6-3T	12,300	29,500	2293	2293							
2-9976-02	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-1.6-3L	12,300	30,100	2293	2293							
2-9976-03	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-3-3T	12,300	21,600	2293	2293							
2-9976-04	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-3-3L	12,300	22,400	2293	2293							
2-9976-05	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-4-3T	16,800	43,800	2293	2293							
2-9976-06	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-4-3L	16,800	44,700	2293	2293							
2-9977-01	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-4-3L	5,600	8,780	2293	2293							
2-9977-02	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) B-4-3L	10,100	18,700	2293	2293							
2-9977-03	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-3V	6,600	16,800	2293	2293							
2-9977-04	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-4P	10,800	26,200	2293	2293							
2-9977-05	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-6V	7,900	14,400	2293	2293							
2-9977-06	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-3-RB-V	5,600	13,400	2293	2293							
2-9977-07	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-3-RB-P	10,100	16,000	2293	2293							
2-9977-08	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-WRL-V	12,700	31,900	2293	2293							
2-9977-09	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-WRL-P	21,800	41,700	2293	2293							
2-9977-10	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-W-3-V	12,700	32,400	2293	2293							
2-9977-11	ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ) MFTD-W-3-P	21,800	39,500	2293	2293							
3-1463-01	8チャンネル吸引ノズル(ディスプレイ装着タイプ) 8CH	52,000	59,800	429	429							
3-1463-02	8チャンネル吸引ノズル専用スタンド ST(専用スタンド)	6,600	7,900	429	429							
3-247-01-66	超純水製造装置 MI=Q レンタル30日(3ヶ月契約) ZIQ7000T0	85,000	130,000	1610	1610				117			12
3-3422-11	超低温用データーロガー RTD RC-S380/S	3,800	5,300	642	642							
3-4628-01	種菌培養用毛布(日本防炎協会認定品) 1500×2000mm 10枚入 FA-110	65,400	78,500	3056	3056		328					
3-4721-01	不正開封防止ラベル(タンバーレジスタントラベル) 検体容器用 STR-50	6,600	6,700									150
3-4721-02	不正開封防止ラベル(タンバーレジスタントラベル) 検体容器用 STR-51	2,200	2,300									150
3-4721-03	不正開封防止ラベル(タンバーレジスタントラベル) 外用用 EL-11	2,200	2,300									150
3-4721-04	不正開封防止ラベル(タンバーレジスタントラベル) 外用用 EL-12	2,200	2,300									150
3-5257-11	バイオボックスP45用アルミ内箱 SBE-P45-C	9,500	12,000	1518	1518							
3-5257-12	バイオボックスP27用アルミ内箱 SBE-P27-C	9,500	11,000	1518	1518							
3-5559-31	マスフローコントローラー用電源設定表示器 RP-310	80,000	95,600	825	825							
3-5568-11	スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式 10W 1005200	67,900	81,900	242	242							
3-5568-12	スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式 20W 1005210	136,000	164,000	242	242							
3-5568-13	スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式 40W 1005220	189,000	228,000	242	242							
3-5568-21	スターラー 1005150	73,300	88,600	242	242							
3-5568-24	スターラー 1005180	362,000	437,000	242	242							
3-5568-25	スターラー 1005190	427,000	515,000	242	242							
3-5568-26	スターラー 1005195	589,000	712,000	242	242				</			

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 総額2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	アズニール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁
3-6139-14-20	多出力直流安定化電源 校正証明書付 PW36-1.5ADP											
3-7074-07	ホットプレート 300℃ 50×50mm PA3005	129,800	151,000	787	787							
3-7074-09	ホットプレート 300℃ 150×150mm PA3015	98,000	125,000	138	138							
3-7074-26	ホットプレート 200℃ 超薄型 100×100mm PH121	63,000	87,000	138	138							
3-7074-27	ホットプレート 150℃ 超薄型・小型 50×50mm PH121-50	60,000	76,000	138	138							
3-7074-29	ホットプレート 150℃ 小型 100×100mm PH200-100	70,000	90,000	138	138							
3-713-02	工具70点セット SATA 1/2 (12.7mm)タイプ RS12770S	28,500	47,400	2540	2540							
3-7165-01	デュボンタイケム6000 撻版 S Tychem 6000-S	7,000	7,600							89		
3-8059-01	Pスプーン (R) 1mL MYK-MS-01-100	18,500	22,000	2210	2210							
3-8059-02	Pスプーン (R) 5mL MYK-MS-05-100	18,500	22,000	2210	2210							
3-8060-01	Pスコップ (R) MYK-MSK-100-50	16,500	20,000	2221	2221							
3-8115-04	フィルムチャック用ホットプレート 200×200 PA2020-FC	518,000	764,000	137	137							
3-9341-01	ガラスファイバー・ロッド φ0.1mm 100本入 7347700	34,300	41,200	1735	1735							
3-9341-02	ガラスファイバー・ロッド φ0.2mm 100本入 7347701	20,300	24,400	1735	1735							
3-9341-03	ガラスファイバー・ロッド φ0.3mm 100本入 7347705	13,900	16,700	1735	1735							
3-9341-04	ガラスファイバー・ロッド φ0.4mm 100本入 7347710	12,200	14,700	1735	1735							
3-9341-05	ガラスファイバー・ロッド φ0.5mm 100本入 7347715	11,000	13,200	1735	1735							
3-9341-06	ガラスファイバー・ロッド φ0.6mm 100本入 7347720	11,800	14,200	1735	1735							
3-9341-07	ガラスファイバー・ロッド φ0.7mm 100本入 7347725	8,900	10,700	1735	1735							
3-9341-08	ガラスファイバー・ロッド φ0.8mm 100本入 7347730	9,800	11,800	1735	1735							
3-9341-09	ガラスファイバー・ロッド φ0.9mm 100本入 7347735	11,000	13,200	1735	1735							
3-9341-10	ガラスファイバー・ロッド φ1mm 100本入 7347740	12,200	14,700	1735	1735							
3-9357-01	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007801	14,200	17,100	1735	1735							
3-9357-02	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007802	11,800	14,100	1735	1735							
3-9357-03	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007803	10,200	12,100	1735	1735							
3-9357-04	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007804	12,300	14,700	1735	1735							
3-9357-05	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007805	10,200	12,100	1735	1735							
3-9357-06	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007806	12,300	14,700	1735	1735							
3-9357-07	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007807	10,200	12,100	1735	1735							
3-9357-08	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007808	13,000	15,500	1735	1735							
3-9357-09	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007809	13,000	15,500	1735	1735							
3-9357-10	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007810	11,500	13,700	1735	1735							
3-9357-11	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007815	13,400	16,000	1735	1735							
3-9357-12	X線解析用キャビリー マークチューブ (ソーダガラス) 25本入 4007820	19,800	24,500	1735	1735							
3-9358-01	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007401	19,100	23,700	1735	1735							
3-9358-02	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007402	16,500	20,500	1735	1735							
3-9358-03	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007403	14,900	18,400	1735	1735							
3-9358-04	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007404	17,000	21,100	1735	1735							
3-9358-05	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007405	14,900	18,400	1735	1735							
3-9358-06	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007406	17,000	21,100	1735	1735							
3-9358-07	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007407	14,900	18,400	1735	1735							
3-9358-08	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007408	17,800	22,100	1735	1735							
3-9358-09	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007409	17,800	22,100	1735	1735							
3-9358-10	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007410	16,100	19,900	1735	1735							
3-9358-11	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007415	18,100	22,600	1735	1735							
3-9358-12	X線解析用キャビリー マークチューブ (リンデマガラス) 25本入 4007420	24,900	31,600	1735	1735							
3-9359-01	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007601	19,700	24,000	1735	1735							
3-9359-02	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007602	16,200	19,700	1735	1735							
3-9359-03	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007603	13,900	16,700	1735	1735							
3-9359-04	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007604	16,400	19,900	1735	1735							
3-9359-05	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007605	13,800	16,700	1735	1735							
3-9359-06	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007606	16,400	19,900	1735	1735							
3-9359-07	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007607	13,800	16,700	1735	1735							
3-9359-08	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007608	16,800	20,700	1735	1735							
3-9359-09	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007609	16,800	20,700	1735	1735							
3-9359-10	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007610	16,100	19,700	1735	1735							
3-9359-11	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007615	18,800	23,100	1735	1735							
3-9359-12	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 25本入 4007620	27,100	33,900	1735	1735							
3-9359-13	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 15本入 4007625	32,800	39,300	1735	1735							
3-9359-14	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 15本入 4007630	48,800	58,700	1735	1735							
3-9359-15	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 10本入 4007690	43,800	52,400	1735	1735							
3-9359-16	X線解析用キャビリー マークチューブ (ボロシリケートガラス) 5本入 4007691	45,600	54,600	1735	1735							
3-9360-02	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017502	24,400	30,700	1735	1735							
3-9360-03	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017503	23,800	30,000	1735	1735							
3-9360-04	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017504	28,000	35,500	1735	1735							
3-9360-05	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017505	30,600	38,900	1735	1735							
3-9360-06	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017506	28,000	35,500	1735	1735							
3-9360-07	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017507	23,800	30,000	1735	1735							
3-9360-08	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017508	29,100	36,800	1735	1735							
3-9360-09	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017509	29,100	36,800	1735	1735							
3-9360-10	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017510	26,800	33,800	1735	1735							
3-9360-11	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017515	26,100	33,000	1735	1735							
3-9360-12	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 25本入 4017520	30,400	38,600	1735	1735							
3-9360-13	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 15本入 4017525	41,400	52,000	1735	1735							
3-9360-14	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 15本入 4017530	79,100	100,900	1735	1735							
3-9360-15	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 10本入 4017535	62,700	79,900	1735	1735							
3-9360-16	X線解析用キャビリー マークチューブ (石英ガラス) 5本入 4017540	61,800	78,500	1735	1735							
4-1221-01	アルミバンダー チェーン付き 縦 A4 AS-A4E-C	2,700	3,000								10	
4-1221-02	アルミバンダー チェーン付き 縦 B4 AS-B4E-C	3,900	4,300								10	
4-1221-03	アルミバンダー チェーン付き 横 A3 AS-A3E-C	4,600	5,100								10	
4-1221-04	アルミバンダー チェーン付き 横 A4 AS-A4E-C	2,700	3,000								10	
4-1221-05	アルミバンダー チェーン付き 横 B4 AS-B4E-C	3,900	4,300								10	
4-1221-06	アルミバンダー チェーン付き 横 A3 AS-A3E-C	4,600	5,100								10	
4-2599-01	アズニールパーツ&ブレンダークリナーAT AT-840mL	400	440	2437	2437					105		
4-2599-51	アズニールパーツ&ブレンダークリナーAT AT-840mL	11,100	12,200	2437	2437							
4-2622-01	ポケット残留塩素計 DR300	108,000	130,000	690	690							
4-2637-01	放熱コーティング剤 エコマイル2 黒 EMII-0.5	49,900	54,900	2419	2419							
4-2637-02	放熱コーティング剤 エコマイル2 透明 EMII-0.5	49,900	54,900	2419	2419							
4-2638-01	酸性洗剤 スーパークリナー 1kg SPC-01	5,400	6,210	2669	2669							
4-2638-02	酸性洗剤 スーパークリナー 4kg SPC-04	18,500	20,400	2669	2669							
4-2638-03	酸性洗剤 スーパークリナー 20kg SPC-20	71,000	81,700	2669	2669							
4-2640-02	アルカリ性洗剤 ECOアルカリクリナー 4kg EA-04	7,700	8,860	2669	2669							
4-2640-03	アルカリ性洗剤 ECOアルカリクリナー 20kg EA-20	29,800	34,300	2669	2669							
4-5326-01	ビジネスバッグ 55S31-01	18,000	23,700	2630	2630							
4-786-11	クールインキュベーター (高精度モデル) CIH-106, CIH-230用棚板 CIH-TM	5,400	6,700	75	75							
4-786-12	クールインキュベーター (高精度モデル) CIH-178, CIH-383用棚板 CIH-TL	6,200	7,400	75	75							
4-888-01	粘結液用濾紙 No.60 100枚入 03351047	1,080	1,190	1641	1641							
4-888-02	粘結液用濾紙 No.63 50枚入 03401600	9,700	10,670	1641	1641							
4-889-01	ウェットストレンクス濾紙 No.424 100枚入 04203301	10,390	11,430	1641	1641							
61-0001-85	デュボンタイケム6000 撻版 M Tychem 6000-M	7,000	7,600								19	
61-0001-86	デュボンタイケム6000 撻版 L Tychem 6000-L	7,000	7,600								19	
61-0001-87	デュボンタイケム6000 撻版 XL Tychem 6000-XL	7,000	7,600								19	
61-0001-88	デュボンタイケム6000 撻版 XXL Tychem 6000-XXL	7,000	7,600								19	
61-0002-07	デュボンタイケム6000 アームカバー PS32LA (25双入) Tychem 6000FPS32LA	35,500	36,700								19	
61-0002-08	デュボンタイケム6000 シュースカバー (すべり止め付) POBA Tychem 6000POBA	1,980	2,060									

2023年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 採集2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サンニーフ ズ2016 頁	サンニーフ ズ2020 頁	アズネル ズ2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	ウェルビー ングバンプ 頁
63-1827-04	スタックブルミーティングボード MBS-700	26,000	28,900		2591	2591						
63-4052-71	尾西の白飯 50食入 101SE	14,000	15,000							276		
63-4052-72	尾西の赤飯 50食入 301SE	17,000	19,000							276		
63-4052-73	尾西のわかめごはん 50食入 601SE	16,000	17,500							276		
63-4052-75	尾西の山菜おこわ 50食入 401SE	19,000	21,000							276		
63-4052-76	尾西の白がゆ 50食入 801SE	13,000	14,000							276		
63-4052-77	尾西の梅がゆ 50食入 901SE	14,000	15,500							276		
63-4052-78	尾西の五目ご飯 アレルギー対応 50食入 1901SE	17,000	19,000							276		
63-4052-79	尾西の松茸ごはん 50食入 1401SE	20,000	22,000							276		
63-4052-80	尾西のドライカレー 50食入 1001SE	17,000	19,000							276		
63-4052-81	尾西のチキンライス 50食入 1101SE	17,000	19,000							276		
63-4052-82	尾西のえびピラフ 50食入 1201SE	19,000	21,000							276		
6-449-11	カラーラボジャック 補助プレート 131	18,500	24,400	2199	2199							
64-5410-09	ビュレール アルプリ(手指衛生用品) 250mL 0013	2,000	900			412				375		35
64-8070-21	ペリスタボン(314X) PA025	58,000	69,600	1411	1411							
64-8070-22	ペリスタボン(314D) PA026	58,000	69,600	1411	1411							
64-8073-69-64	超低温槽 レンタル30日 UD-80W74NF	68,000	60,000	199	199						95	
64-9641-08	卓上集塵機 スイーパー-mini HD-200S	98,000	128,000			-						
6-510-02	ケッククリップ・テーバージョイント用 パイオレット 適合スリ部上径:12mm KC12	4,400	5,800	2173	2173							
65-2324-10	エレクティック AP10220000	2,800	3,000			-						
65-2345-05	ラポビタ W20mm×30m 1巻入 21513	940	1,430	2460	2460							
65-2345-06	ラポビタ W20mm×30m P100 1巻入 21514	940	1,430	2460	2460							
65-2345-07	ラポビタ W50mm×30m 1巻入 21515	1,880	2,810	2460	2460							
65-2345-08	ラポビタ W50mm×30m P50 1巻入 21516	1,880	2,810	2460	2460							
6-650-01	ピンチックモールド 大 1個入	180	250	2325	2325		148					
6-650-02	ピンチックモールド 中 1個入	170	240	2325	2325		148					
6-650-03	ピンチックモールド 小 1個入	160	230	2325	2325		148					
6-650-04	ピンチックモールド 超特大型 1個入	780	910	2325	2325		148					
6-650-51	ピンチックモールド 大 10個入	1,620	2,300	2325	2325		148					
6-650-52	ピンチックモールド 中 10個入	1,530	2,200	2325	2325		148					
6-650-53	ピンチックモールド 小 10個入	1,440	2,100	2325	2325		148					
6-650-54	ピンチックモールド 超特大型 10個入	7,000	8,260	2325	2325		148					
6-9717-13	捕虫器(ムシボン)用ブラックライト FL20SBL 25本入	24,300	30,250	2796	2796			15				
7-042-01	リーフカップ アイボリー HS-260-IV	980	1,040			1873					33	
7-042-02	リーフカップ 空 HS-260-SK	980	1,040			1873					33	
7-042-03	リーフカップ 若草 HS-260-IVG	980	1,040			1873					33	
7-042-04	リーフカップ オレンジ HS-260-IVG	980	1,040			1873					33	
7-042-11	リーフカップ用シリコン蓋 ストロ-用穴付き FS-260-W	400	460			1873					33	
7-3484-01	ディスクフィックスCマニホール 板なしタイプ 2連(白・青) 17518	27,500	28,880			1422						
7-3484-02	ディスクフィックスCマニホール 板なしタイプ 3連(赤・緑・青) 17519	40,000	42,000			1422						
7-3484-03	ディスクフィックスCマニホール 板付きタイプ 3連(青・黄・赤) 17520	50,000	52,500			1422						
7-3484-04	ディスクフィックスCマニホール 板付きタイプ 3連(青・黄・青) 17521	50,000	52,500			1422						
7-3484-05	ディスクフィックスCマニホール 板付きタイプ 3連(赤・緑・白・黄・青) 17522	64,000	67,200			1422						
7-3488-05	ディスクフィックスC 三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ100mm 1箱(50個入) 17512	12,500	13,130			1422						
7-3488-06	ディスクフィックスC 三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ250mm 1箱(50個入) 17513	14,000	14,700			1422						
7-3488-08	ディスクフィックスC 三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ750mm 1箱(50個入) 17515	20,000	21,000			1422						
7-3488-09	ディスクフィックスC 三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ1000mm 1箱(50個入) 17516	22,500	23,630			1422						
7-3488-10	ディスクフィックスC 三方活栓 白 3バー 360° 延長チューブ100mm 1箱(50個入) 17517	12,500	13,130			1422						
7-3687-02	加圧ポンプ/加圧バッグCS 加圧バッグCS-N	7,350	8,240							459		
7-4700-22	ケイレイ薬用泡ハンドソープ 2L	2,780	1,750	3084	3084	421					373	
7-4700-23	ケイレイ薬用泡ハンドソープ 4L	4,500	3,360	3084	3084	421					373	
7-4700-24	ケイレイ薬用泡ハンドソープ 10L	10,000	8,190	3084	3084	421					373	
7-4700-32	ケイレイ薬用泡ハンドソープ 2L×6入	16,680	10,500			421						
7-4700-33	ケイレイ薬用泡ハンドソープ 4L×3入	13,500	10,100			421						
7-4905-01	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋(4種)・カレンダーシート	3,000	3,680			389					508	
7-4905-02	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「朝食後」100枚入	2,200	2,480			389					508	
7-4905-03	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「昼食後」100枚入	2,200	2,480			389					508	
7-4905-04	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「夕食後」100枚入	2,200	2,480			389					508	
7-4905-05	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「ねる前」100枚入	2,200	2,480			389					508	
7-4905-06	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「朝食前」50枚入	1,950	2,280			389					508	
7-4905-07	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「昼食前」50枚入	1,950	2,280			389					508	
7-4905-08	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「夕食前」50枚入	1,950	2,280			389					508	
7-4905-09	おくすりまとめ〜(用法別配薬袋) おくすり袋「空欄」50枚入	1,950	2,280			389					508	
7-6246-01	クロット湯たんぽ たまご型 レッド HY-605-RD	3,300	4,200			1745					202	
7-6246-02	クロット湯たんぽ たまご型 ブラック HY-605-BK	3,300	4,200			1745					202	
7-674-01	取って付きホリ袋(ハイオマス25度) 160×340×0.012mm 100枚入 No.8	145	290			365					96	
7-674-02	取って付きホリ袋(ハイオマス25度) 180×380×0.012mm 100枚入 No.12	185	350			365					96	
7-674-03	取って付きホリ袋(ハイオマス25度) 215×430×0.012mm 100枚入 No.25	260	520			365					96	
7-674-04	取って付きホリ袋(ハイオマス25度) 255×480×0.014mm 100枚入 No.30	360	680			365					96	
7-674-05	取って付きホリ袋(ハイオマス25度) 295×530×0.017mm 100枚入 No.45	525	930			365					96	
7-674-06	取って付きホリ袋(ハイオマス25度) 345×580×0.020mm 100枚入 No.60	730	1,260			365					96	
7-7188-01	ビュレール アルプリ(泡状ノンプアルコール手指衛生剤) 45mL 5684-24	530	350			412					375	
7-7887-11	車輪付軽量折りたたみ担架 収納バッグ ANS11-B	8,890	8,000			1046						
7-8305-01	嚥下治療講座 2018山形競馬会DVD LPDV-02	6,000	7,100			1787					326	
7-8734-01	Ar 抗菌ハードクリナー 5個入	180	210								67	
7-8734-02	Ar 抗菌ソフトクリナー 5個入	180	210								67	
7-8734-03	Ar 抗菌ネットクリナー 5個入	180	210								67	
7-882-03	母乳成分分析装置 HMA サーマルプリンター 本体+専用ケーブル 05-05-101	180,000	300,000			1089						
7-882-04	母乳成分分析装置 HMA ヒーター 本体+専用ケーブル 05-06-101	280,000	600,000			1089						
7-882-21	母乳成分分析装置 HMA 母乳成分分析装置 本体+専用ケーブル 05-02-201	5,000,000	9,800,000			-						
7-882-22	母乳成分分析装置 HMA ウルトラソニックプロセッサ 本体+専用ケーブル 05-04-201	2,000,000	3,000,000			-						
7-882-31	母乳成分分析装置 HMA チェック 10mL×5本 39-01-003	50,000	72,000			-						
7-882-32	母乳成分分析装置 HMA クリーナー 50mL×5本 39-04-001	50,000	60,000			-						
7-882-33	母乳成分分析装置 HMA キャリブレーションコントロールキット 各8mL×10本 05-07-101	60,000	80,000			-						
7-882-34	母乳成分分析装置 HMA 注射器 5mL 100本 41-02-005	10,000	18,000			-						
7-882-35	母乳成分分析装置 HMA 注射器 2mL 100本 41-02-006	10,000	16,000			-						
7-882-36	母乳成分分析装置 HMA チューブ 5mL 100本 41-04-101	60,000	120,000			-						
7-882-37	母乳成分分析装置 HMA チューブ 10mL 100本 41-04-103	40,000	60,000			-						
7-8838-01	ライスクッキー ココナツ風味 44-R	10,560	12,480								276	
7-8838-02	ライスクッキー いちご味 44-R1	11,520	12,480								276	
7-8839-01	アルファ米 ごはんシリーズ たけのごはん 50食入 1601SE	17,000	19,000								276	
7-8839-02	アルファ米 ごはんシリーズ 塩こんぶがゆ 50食入 1501KE	14,000	15,500								276	
7-9871-01	ディスボーザブルシューズ 掛布団カバーシングル 40枚入 KS150200	30,000	31,200			1723						
7-9871-02	ディスボーザブルシューズ シーツシングル 40枚入 SS150260	20,000	20,800			1723						
7-9871-03	ディスボーザブルシューズ ピローケース 200枚入 PS4565	36,400	36,000			1723						
7-9968-01	ホームテースBA2マットレス 83cm幅 レギュラー BA2-83R	60,000	68,000			1687						
7-9968-02	ホームテースBA2マットレス 91cm幅 レギュラー BA2-91R	60,000	68,000			1687						
7-9968-03	ホームテースBA2マットレス 83cm幅 ショート BA2-83S	60,000	68,000									

2023年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	アズテール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	ウェルビーイ ングパンフ 頁
8-5573-02	ライトストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SL68202YEL 4AA LED	7,600	9,400			652						
8-5573-03	ライトストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SL33202YEL 3C LED	11,000	13,000			652						
8-5574-01	ペンライト[ストリームライト(R)] SL9001WBLK	4,200	5,000			652						
8-5574-02	ペンライト[ストリームライト(R)] SL9001WGDL	4,200	5,000			652						
8-5574-03	ペンライト[ストリームライト(R)] SL9001WSIL	4,200	5,000			652						
8-6640-01	デュボン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000-M	3,560	3,860			528						
8-6640-02	デュボン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000-L	3,560	3,860			528						
8-6640-03	デュボン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000-XL	3,560	3,860			528						
8-6640-04	デュボン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000-XXL	3,560	3,860			528						
8-7009-01	錠剤計数配分器 (数えマス) KYC-100	3,800	4,400			341						
8-7442-01	ハルスオキシメータ-[リバームセット] 本体(アラーム無し) 2500	165,000	153,000			842						
8-7442-02	ハルスオキシメータ-[リバームセット] 本体(アラーム付き) 2500A	176,000	163,000			842						
8-8022-01	お薬取出器 (トリダス) TOP-001-G	1,280	1,580			338				509		
8-8765-11	倉田式錠剤破壊器(らくラッシュ2) HN-100	12,800	16,800			341						