

2023年7月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、一部の商品につき、2023年8月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となっております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023

2023年8月1日

 **アズワン株式会社**

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
0-2365-22	シカン瓶 透明(ガラス製)	680	760			1542				
0-2365-23	シカン瓶 茶(ガラス製)	820	980			1542				
0-2365-26	シカン瓶 緑色(ガラス製)	920	1,040			1542				
0-2457-01	天板 カセッターA3タイプ用(横1連結時) HA3-TN01	7,800	8,600			133				
0-2457-02	天板 カセッターA3タイプ用(横2連結時) HA3-TN02	14,100	15,500			133				
0-2457-03	天板 カセッターA3タイプ用(横3連結時) HA3-TN03	16,800	18,500			133				
0-2457-04	天板 カセッターA3タイプ用(横4連結時) HA3-TN04	21,000	23,100			133				
0-2457-06	ベース カセッターA3タイプ用 キャスター付き HA3-BLC	5,300	5,700			133				
0-2458-01	天板 カセッターB4タイプ用(横1連結時) HB4-TN01	7,800	8,600			134				
0-2458-02	天板 カセッターB4タイプ用(横2連結時) HB4-TN02	14,100	15,500			134				
0-2458-03	天板 カセッターB4タイプ用(横3連結時) HB4-TN03	16,800	18,500			134				
0-2458-04	天板 カセッターB4タイプ用(横4連結時) HB4-TN04	21,000	23,100			134				
0-2458-05	天板 カセッターB4タイプ用(横5連結時) HB4-TN05	24,000	26,400			134				
0-2458-07	ベース カセッターB4タイプ用 キャスター付き HB4-BLC	5,200	5,600			134				
0-2474-03	ベース カセッターA4タイプ用 キャスター付き HA4-BLC	4,200	4,600			132				
0-2505-01	カセッターキャビネット[薬剤台] クリア 769×505×1786mm I-2201	208,000	209,470			319				
0-2505-02	カセッターキャビネット[薬剤台] アンバー(遮光) 769×505×1786mm I-2201	208,000	209,470			319				
0-2509-11	カセッターキャビネット クリア J-3206S	363,500	378,040			319				
0-2509-12	カセッターキャビネット アンバー J-3206S	363,500	378,040			319				
0-2510-01	カセッターキャビネット[薬剤台] クリア 741×370×1589mm L-3601	183,900	185,280			319				
0-2510-02	カセッターキャビネット[薬剤台] アンバー(遮光) 741×370×1589mm L-3601	183,900	185,280			319				
0-3096-01	ダストカン(ステンレス製) DX	22,500	26,700			604				
0-3577-01	さらし 33cm×10m 004-040600	1,370	1,400			1444				
0-3678-11	エアーマット(噴出型ギャッチタイプ)用 ボックスカバー	12,000	14,400			1747				
0-4071-01	卓上ポリシーラー FS-215	42,400	44,600	2503	2503		265			
0-4071-02	卓上ポリシーラー FS-315	50,400	56,400	2503	2503		265			
0-5906-01	ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315	58,900	62,000	2503	2503	1513				
0-6111-01	ラテックスロング手袋(スーパーロング) γ線滅菌済 L	6,500	7,200	2870	2870	574				
0-6111-02	ラテックスロング手袋(スーパーロング) γ線滅菌済 M	6,500	7,200	2870	2870	574				
0-6111-03	ラテックスロング手袋(スーパーロング) γ線滅菌済 S	6,500	7,200	2870	2870	574				
0-7200-01	チャンバー式卓上型真空パックシーラー FCB-200	455,000	477,800				264			
0-7528-11	オーダリングカート(シャッター・鍵付) 843×570×1243 ピーチ C34-TNS214SB	440,300	476,900			383				
0-7528-12	オーダリングカート(シャッター・鍵付) 843×570×1243 ブルー C34-TNS214SB	440,300	476,900			383				
0-7528-13	オーダリングカート(シャッター・鍵付) 1173×570×1491 ピーチ C34-TNS318SB	606,100	652,400			383				
0-7528-14	オーダリングカート(シャッター・鍵付) 1173×570×1491 ブルー C34-TNS318SB	606,100	652,400			383				
0-7529-11	与薬カート YS-01セット CA5-A4404B	323,000	340,160			383				
0-7529-12	与薬カート YS-02セット CA5-A4403B	335,200	352,460			383				
0-9436-01	ポケットマスク 15mm	2,600	2,700			1053				
0-9436-03	ポケットマスク 15mm	2,600	2,700			1053				
0-9870-11	プロシエア アイソレーションガウン(袖付)スタンダード イエロー	11,200	8,600	3092	3092	514				
0-9870-12	プロシエア アイソレーションガウン(袖付)スタンダード ブルー	11,200	8,600	3092	3092	514				
0-9870-13	プロシエア アイソレーションガウン(袖付)スタンダード グリーン	11,200	8,600	3092	3092	514				
0-9870-14	プロシエア アイソレーションガウン(袖付)スタンダード ホワイト	11,200	8,600	3092	3092	514				
1-103-11-22	ラコムエース(デジタル恒温器平型 水槽付) 出荷前点検検査書付き HT-100VND	96,000	101,500	83	83					
1-1033-01	コロニーカウンターScan500 436000	1,540,000	1,850,000	1417	1417		65	61		
1-1033-02	コロニーカウンターScan1200 437000	2,420,000	2,950,000	1417	1417		65	61		
1-1594-21-22	低水位型恒温水槽 点検検査書付 THB-1400X	102,400	104,000	83	83					
1-1633-01-20	照度計 校正証明書付 TM-205	38,100	36,000	759	759					
1-1633-01-24	照度計 JCSS校正証明書付 TM-205	56,100	54,000	759	759					
1-1633-02-20	照度計/LEDメーター 校正証明書付 TM-209M	44,800	42,000	759	759					
1-1633-02-24	照度計/LEDメーター JCSS校正証明書付 TM-209M	62,800	60,000	759	759					
1-1873-01-20	ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-5110	21,600	22,300	602	602					
1-1873-02-20	ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-5120	22,600	23,300	602	602					
1-2185-21-22	恒温水槽 点検検査書付 HB-1400X	102,400	104,000	82	82					
1-2885-05	二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド STND-22F00-001-6	5,000	6,430	2574	2574					
1-3190-01	パソリナコンパクトハンディクーラー用温度コントローラー	47,400	59,000	108	108					
1-3461-11	箱型定盤 300×300×50mm 機械仕上(K) 105-3030	22,000	30,600	902	902					
1-3461-12	箱型定盤 300×400×60mm 機械仕上(K) 105-3040	32,800	46,000	902	902					
1-3461-13	箱型定盤 300×450×60mm 機械仕上(K) 105-3045	42,600	60,000	902	902					
1-3461-14	箱型定盤 450×450×75mm 機械仕上(K) 105-4545	57,600	80,000	902	902					
1-3461-15	箱型定盤 450×600×100mm 機械仕上(K) 105-4560	94,000	130,000	902	902					
1-3462-11	箱型定盤 300×300×50mm B級仕上(B) 105-3030	40,000	51,400	902	902					
1-3462-12	箱型定盤 300×400×60mm B級仕上(B) 105-3040	59,600	82,000	902	902					
1-3462-13	箱型定盤 300×450×60mm B級仕上(B) 105-3045	72,000	96,000	902	902					
1-3462-14	箱型定盤 450×450×75mm B級仕上(B) 105-4545	118,400	149,200	902	902					
1-3462-15	箱型定盤 450×600×100mm B級仕上(B) 105-4560	150,600	199,000	902	902					
1-3463-11	箱型定盤 300×300×50mm A級仕上(A) 105-3030	42,600	55,600	902	902					
1-3463-12	箱型定盤 300×400×60mm A級仕上(A) 105-3040	68,400	88,000	902	902					
1-3463-13	箱型定盤 300×450×60mm A級仕上(A) 105-3045	80,000	103,400	902	902					
1-3463-15	箱型定盤 450×600×100mm A級仕上(A) 105-4560	167,200	216,000	902	902					
1-4195-21-22	エコノミー恒温水槽 点検検査書付 ED-2X	160,000	163,000	82	82					
1-4196-31-22	エコノミー恒温水槽 点検検査書付 EA-1X	120,000	123,000	82	82					
1-5621-01-20	防水型非接触温度計 校正証明書付 PT-7LD	34,800	36,780	538	538					
1-591-11-20	デジタル温度計 1ch単機能 校正証明書付 TX10-01	28,000	31,000	555	555					
1-591-11-23	デジタル温度計 1ch単機能 特急校正証明書付 TX10-01	33,000	36,000	555	555					
1-591-11-24	デジタル温度計 1ch単機能 JCSS校正証明書付 TX10-01	43,000	46,000	555	555					
1-591-12-20	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) 校正証明書付 TX10-02	31,000	34,000	555	555					
1-591-12-23	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) 特急校正証明書付 TX10-02	36,000	39,000	555	555					
1-591-12-24	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) JCSS校正証明書付 TX10-02	46,000	49,000	555	555					
1-6542-11	マックドライ(超低温1%タイプ) 500×630×1530mm MCU-401A	478,000	498,000	1159	1159					
1-6549-11	卓上脱気シーラー(電動式) V-460-10	610,000	640,400	2499	2499					
1-6549-12	卓上脱気シーラー(電動式) 上下加熱式 V-460-10W	739,000	776,000	2499	2499					
1-6742-11	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-200-10	273,000	281,200	2505	2505					
1-6742-12	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-300-5	275,000	283,200	2505	2505					
1-6742-13	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-300-10	309,000	318,200	2505	2505					
1-6742-14	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-450-5	299,000	308,000	2505	2505					
1-6742-15	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-450-10	362,000	372,800	2505	2505					
1-6769-01	ミニインキュベーター(カルチュラ) 15533 1.15533.0001	95,800	105,000	66	66		53			
1-6775-11	ステンレスエーゼ Φ1mm 10本入 I02107N	4,800	6,800	1421	1421					
1-6775-12	ステンレスエーゼ Φ4mm 10本入 I02110N	4,800	6,800	1421	1421					
1-7219-01	ノベック(TM) 高機能性液体 NOVEC7100 1KG	26,900	28,300	2416	2416					
1-7219-02	ノベック(TM) 高機能性液体 NOVEC7200 1KG	28,800	30,300	2416	2416					
1-7219-03	ノベック(TM) 高機能性液体 NOVEC7300 1KG	35,700	44,700	2416	2416					
1-8188-08	汎用型ピンセット 110mm 120A.SA	4,400	6,380	2205	2205					
1-8188-09	汎用型ピンセット 160mm 121.SA	4,400	6,380	2205	2205					
1-8188-10	汎用型ピンセット 150mm 124.SA	4,400	6,380	2205	2205					
1-8752-01-20	酸素濃度計(投げ込み式) 5m(本体巻取式) 校正証明書付 XO-326IIsA	100,000	104,000	732	732					
1-8752-02-20	酸素濃度計(投げ込み式) 1m(カールコード式) 校正証明書付 XO-326IIsB	97,000	101,000	732	732					
1-8752-04-20	酸素濃度計(投げ込み式) 10m(本体巻取式) 校正証明書付 XO-326IIsC	107,000	112,000	732	732					
1-8793-11-20	装着型ガス濃度計 0~25vol%(25~50vol%) 校正証明書付 XO-2200	55,000	57,000	739	739					
1-8793-12-20	装着型ガス濃度計 0~300ppm(300~2000ppm) 校正証明書付 XC-2200	70,000	73,000	739	739					
1-8793-13-20	装着型ガス濃度計 0~25vol%(25~50vol%)、0~300ppm(300~2000ppm) 校正証明書付 XOC-2200	109,000	114,000	739	739					
1-8802-01	卓上型超音波洗浄器(ソノクリナーDシリーズ) 530×163×289mm 200DL	260,000	299,000	2658	2658					
1-8802-02	卓上型超音波洗浄器(ソノクリナーDシリーズ) 530×325×306mm 400D	430,000	494,500	2658	2658					
1-8802-04	卓上型超音波洗浄器(ソノクリナーDシリーズ) 247×209×234mm 100D	150,000	172,500	2658	2658					
1-8802-05	卓上型超音波洗浄器(ソノクリナーDシリーズ) 324×264×289mm 200D	240,000	276,000	2658	2658					
1-8806-11-20	防水型デジタル温度計 校正証明書付 PC-9215II	13,500	13,800	588	588					
1-915-11-22	ラコムエース(デジタル恒温器平型) 97×342×231mm 出荷前点検検査書付 HT-10DN	130,000	136,000	83	83					
1-916-11-22	ラコムエース(デジタル恒温器平型) 105×142×320mm 出荷前点検検査書付 HT-90DN	125,000	133,000	83	83					
1-9183-01-20	ポケットタイプpH計 校正証明書付 SK-630PH	16,800	17,200	669	669					

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
1-9183-02-20	ポケットタイプpH計 校正証明書付 SK-631PH	18,300	18,700	669	669					
1-9183-03-20	ポケットタイプpH計 校正証明書付 SK-632PH	20,800	21,500	669	669					
1-9211-01	Pカットテープ 若葉 ブラシ 幅50mm×厚み0.155mm×長さ50m 4140	1,180	1,230	2467	2467		413			
1-9211-02	Pカットテープ 透明 ブラシ 幅50mm×厚み0.155mm×長さ50m 4140	1,180	1,230	2467	2467		413			
1-9211-03	Pカットテープ 若葉 紙芯 幅50mm×厚み0.155mm×長さ25m 4140	490	520	2467	2467					
1-9211-04	Pカットテープ 若葉 紙芯 幅75mm×厚み0.155mm×長さ25m 4140	740	780	2467	2467					
1-9211-05	Pカットテープ 若葉 紙芯 幅100mm×厚み0.155mm×長さ25m 4140	980	1,030	2467	2467					
1-9211-06	Pカットテープ 透明 紙芯 幅50mm×厚み0.155mm×長さ25m 4140	490	520	2467	2467					
1-9211-07	Pカットテープ 透明 紙芯 幅75mm×厚み0.155mm×長さ25m 4140	740	780	2467	2467					
1-9211-08	Pカットテープ 透明 紙芯 幅100mm×厚み0.155mm×長さ25m 4140	980	1,030	2467	2467					
1-9538-01	集塵機 CKU-080AT3-HC	208,000	219,000	3157	3157					
1-9538-02	集塵機 CKU-080AT3-HC-V1	226,000	253,000	3157	3157					
1-9538-11	交換用高性能一次フィルター 5枚入	8,900	9,580	3157	3157					
1-9538-12	交換用高性能二次フィルター 1枚入 交換用高性能二次フィルター(1枚入)	14,200	15,500	3157	3157					
1-9538-13	交換用HEPAフィルター 1枚入 交換用HEPAフィルター(1枚入)	33,900	36,200	3157	3157					
1-979-01	PFAバイアル 15mL T46-310	3,200	4,350	1855	1855					
1-979-02	PFAバイアル 25mL T46-325	4,200	5,920	1855	1855					
1-979-03	PFAバイアル 50mL T46-350	6,200	8,200	1855	1855					
1-979-04	PFAバイアル 15mL T46-410	3,000	3,740	1855	1855					
1-979-05	PFAバイアル 25mL T46-425	3,600	5,200	1855	1855					
1-979-06	PFAバイアル 50mL T46-450	5,200	6,960	1855	1855					
1-979-07	PFAバイアル用 スクリューキャップ 耐圧型 T46-300	2,380	3,000	1855	1855					
1-979-18	PFAバイアル用 スクリューキャップ T46-302	2,340	2,900	1855	1855					
1-9915-11	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-2WFCPRSA	2,300	3,270	3379	3379					
1-9915-12	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-4WFCPRSA	2,300	3,270	3379	3379					
1-9915-13	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-2ACPRSA	2,000	3,090	3379	3379					
1-9915-14	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-5CPRSA	2,000	3,090	3379	3379					
1-9987-01	クリップ つかみ幅25mm 高さ320mm CLW1	1,000	1,450	2243	2243					
2-127-01	スチロールシャーレー φ52×10mm 10枚×1袋 NH-52型	600	790	1299	1299					
2-160-01	プレバートケースフタ付き 93×113×44mm PG-S01	280	350	1604	1604	949				
2-2219-01	コンタクトスライド SCD-LP 未滅菌 TC	7,660	8,430				18			
2-2219-02	コンタクトスライド SCD-LP γ線滅菌済 TC-γ	9,420	10,400				18			
2-2219-03	コンタクトスライド 改良DE培地(滅菌剤中和剤含有) γ線滅菌済 DE-γ	10,500	11,600				18			
2-2219-04	コンタクトスライド ローズベンガル寒天培地 未滅菌 YM	9,060	9,970				18			
2-2219-06	コンタクトスライド サブローデキストロース寒天培地 γ線滅菌済 SDX-γ	9,060	9,970				18			
2-2219-07	コンタクトスライド 腸内細菌用培地 未滅菌 C	9,060	10,900				18			
2-2798-12	エアースンプラー専用培地TSM 一般細菌用SCD-LP 1.44240.0050	36,100	39,700				20			
2-2798-14	エアースンプラー専用培地SDX 酵母・カビ用サブローデキストロース寒天培地 1.44243.0050	36,100	39,700				20			
2-282-01	薄層クロマトグラフィー スプレッター(吸着剤拡散器) 100-1a	130,700	154,000	1728	1728					
2-282-02	薄層クロマトグラフィー 吸着剤塗布布硝子板の並列板 100-3	31,700	40,000	1728	1728					
2-282-03	薄層クロマトグラフィー用スポットカバー 100-4	7,600	12,300	1728	1728					
2-282-04	薄層クロマトグラフィー用吸着剤乾燥棚枠 100-5	15,600	20,800	1728	1728					
2-282-05	薄層クロマトグラフィー用貯蔵箱 100-6a	22,500	31,800	1728	1728					
2-3026-33	Nichipet 00-NPP-5000・10000、NPX2-5000・10000、NPL02-5000・10000用フィルター 100個入り	2,800	4,000	1426	1426	981	88			
2-306-01	チップトレイH44-999-1415 H44-999-1415(本体)	7,050	11,800	3364	3364					
2-306-02	チップトレイH44-999-62C02 H44-999-62C02(本体)	8,900	14,500	3364	3364					
2-306-03	チップトレイH44-106-1403L H44-106-1403L(本体)	7,050	11,800	3364	3364					
2-306-04	チップトレイH44-1550-1415 H44-1550-1415(本体)	7,050	11,800	3364	3364					
2-306-11	チップトレイH44-02-1201 H44-02-1201(カバー)	7,050	11,800	3364	3364					
2-306-12	チップトレイH44-02-1216 H44-02-1216(カバー)	7,050	11,800	3364	3364					
2-306-13	チップトレイH44-04-0615 H44-04-0615(クリップ)	550	1,000	3364	3364					
2-3507-01-20	デジタル温湿度計 校正証明書付 PC-5400TRH	17,400	18,400	607	607					
2-3611-01	コロニーカウンターScan300 436300	880,000	990,000	1417	1417		65	61		
2-4198-11	酸ミスト中和装置 TUR/K	680,000	820,000				236			
2-4199-01	自動ソックスレー抽出装置(脂肪抽出用) 250×410×580mm SOX412 自動2連タイプ	2,080,000	2,530,000				234			
2-4199-02	自動ソックスレー抽出装置(脂肪抽出用) 405×410×580mm SOX414 自動4連タイプ	2,980,000	3,530,000				234			
2-4199-03	自動ソックスレー抽出装置(脂肪抽出用) 565×410×580mm SOX416 自動6連タイプ	3,680,000	4,560,000				234			
2-4199-11	自動酸分解装置 870×480×880mm HT6 自動酸分解装置	5,980,000	7,780,000				234			
2-4200-21	ケルダール蒸留装置 ベーバデス・システム 200	1,230,000	1,450,000				236			
2-4200-22	ケルダール蒸留装置 ベーバデス・システム 自動排液タイプ 300	1,430,000	1,650,000				236			
2-4208-01	自動分注器 FlexiPump 561000 シングルポンプタイプ	499,000	599,000	1411	1411		49	55		
2-4208-02	自動分注器 FlexiPump ダブルポンプタイプ	568,000	698,000	1411	1411		49	55		
2-4208-11	自動分注器交換用チューブセット	39,100	48,100	1411	1411		49	55		
2-4208-12	自動分注器 FlexiPump用ハンディガン 561001	40,200	49,500	1411	1411		49	55		
2-4208-13	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ1.6mm 561101	39,100	48,100	1411	1411		49	55		
2-4208-14	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ4.8mm 561103	39,100	48,100	1411	1411		49	55		
2-4208-15	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ6.4mm 561104	39,100	48,100	1411	1411		49	55		
2-4208-16	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ8mm 561105	39,100	48,100	1411	1411		49	55		
2-4208-17	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ1.6mm 562101	39,100	48,100	1411	1411		49	55		
2-4208-18	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ3.2mm 562102	42,400	52,200	1411	1411		49	55		
2-4208-19	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ4.8mm 562103	42,400	52,200	1411	1411		49	55		
2-4208-20	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ6.4mm 562104	42,400	52,200	1411	1411		49	55		
2-4208-21	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ8mm 562105	42,400	52,200	1411	1411		49	55		
2-4208-22	自動分注器 FlexiPump ポンプ用チューブ φ1.6mm 561301	9,400	11,600	1411	1411		49	55		
2-4208-23	自動分注器 FlexiPump ポンプ用チューブ φ3.2mm 561302	9,400	11,600	1411	1411		49	55		
2-4208-24	自動分注器 FlexiPump ポンプ用チューブ φ4.8mm 513011	9,400	11,600	1411	1411		49	55		
2-4208-25	自動分注器 FlexiPump ポンプ用チューブ φ6.4mm 561304	9,400	11,600	1411	1411		49	55		
2-4208-26	自動分注器 FlexiPump ポンプ用チューブ φ8mm 561305	9,400	11,600	1411	1411		49	55		
2-4208-27	自動分注器 FlexiPump フットペダル 507008	22,000	27,100	1411	1411		49	55		
2-4451-31	分光光度計 PD-307	200,000	220,000	1703	1703					
2-4451-32	分光光度計 PD-307S	260,000	286,000	1703	1703					
2-4501-01	セルスクレーパー(12×240mm) 99002-i	4,600	5,350	1307	1307					
2-4501-02	セルスクレーパー(20×300mm) 99003-i	5,160	6,000	1307	1307					
2-4501-03	セルスクレーパー(25×380mm) 99004-i	8,400	9,750	1307	1307					
2-4708-01-20	冷蔵庫用温度計 1針 校正証明書付 0571 1716-00	14,870	15,430	592	592					
2-4708-02-20	冷蔵庫用温度計 2針 校正証明書付 0572 1717-00	15,500	16,160	592	592					
2-5001-11	Nichimate Stepper用シリンジ 0.05mL 100個入	24,000	30,000	1430	1430					
2-5001-12	Nichimate Stepper用シリンジ 0.5mL 100個入	13,000	15,000	1430	1430					
2-5001-13	Nichimate Stepper用シリンジ 1.25mL 100個入	13,000	15,000	1430	1430					
2-5001-14	Nichimate Stepper用シリンジ 2.5mL 100個入	13,000	15,000	1430	1430					
2-5001-15	Nichimate Stepper用シリンジ 5.0mL 100個入	13,000	15,000	1430	1430					
2-5001-16	Nichimate Stepper用シリンジ 12.5mL 100個入	13,000	15,000	1430	1430					
2-5001-17	Nichimate Stepper用シリンジ 25mL 50個入	13,000	15,000	1430	1430					
2-5001-18	Nichimate Stepper用シリンジ 50mL 25個入	8,000	12,000	1430	1430					
2-5433-31	ビベットガイ(Pipette-Guy) PG2-1000交換フィルター 10個入 OK-NX-061000	2,000	2,800	1425	1425					
2-5433-32	ビベットガイ(Pipette-Guy) PG2-5000交換フィルター 100個入 OK-NX-065000	2,800	4,000	1425	1425					
2-5822-02	バッグシステム クリップ400 231040	19,600	24,100	322	322		45	58		
2-5822-04	バッグシステム ラック400 221040	27,500	33,900	322	322		45	58		
2-5822-06	バッグシステム オープン400 211040	19,600	24,100	322	322		45	58		
2-5822-07	バッグシステム ビベット 251091	55,000	67,700	322	322		45	58		
2-5822-08	バッグシステム チップ レギュラー 252019	8,300	10,200	322	322		45	58		
2-5822-09	バッグシステム チップ ジャンボ 252024	9,400	11,600	322	322		45	58		
2-5973-21-20	ハンディ型pH計 校正証明書付 SK-620PHII	36,500	38,000	665	665					
2-6122-01-20	マルチタイマー 校正証明書付 TM-30	8,300	8,500	2524	2524					
2-6181-11-20	キッチンタイマー 校正証明書付 TM-11LS	7,600	7,800	2527	2527					
2-6254-01	ニクロムループ φ1mm 80mm I06001N	2,500	3,500	1421	1421	997	122	67		
2-6254-02	ニクロムループ φ2mm 80mm I06002N	2,500	3,500	1421	1421	997	122	67		
2-6254-03	ニクロムループ φ3mm 80mm I06003N	2,500	3,500	1421	1421	997	122	67		
2-6254-04	ニクロムループ φ4mm 80mm I06004N	2,500	3,500	1421	1421	997	122	67		
2-6297-01-20	デジタル温湿度計 校正証明書付 PC-7700II	14,700	15,100	606	606					

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
2-6357-01-20	パーソナルSCメーター 校正証明書付 SC72-21JAA	108,000	117,000	675	675					
2-6361-01	オートクレープ用脱臭剤 ミントとユーカリの香り 100粒 CLASSIC	16,000	19,700	2751	2751		78			
2-6361-02	オートクレープ用脱臭剤 リンゴの香り 100粒 320200	16,000	19,700	2751	2751		78	64		
2-6361-03	オートクレープ用脱臭剤 レモンの香り 100粒 CITRUS	16,000	19,700	2751	2751		78			
2-6361-05	オートクレープ用脱臭剤 ピーチの香り 100粒 320500	16,000	19,700	2751	2751		78	64		
2-6361-06	オートクレープ用脱臭剤 ベリーの香り 100粒 320600	17,600	21,700	2751	2751					
2-6361-07	オートクレープ用脱臭剤 ココナッツの香り 50粒 321100	17,600	21,700	2751	2751					
2-6361-08	オートクレープ用脱臭剤 バニラの香り 50粒 321200	17,600	21,700	2751	2751					
2-6361-09	オートクレープ用脱臭剤 ミモザの香り 50粒 321300	17,600	21,700	2751	2751					
2-688-01	薄層クロマトグラフィー HCG-80	181,000	208,000	1728	1728					
2-688-02	薄層クロマトグラフィー用スプレッダー HCG-80-1	74,700	87,400	1728	1728					
2-688-05	薄層クロマトグラフィー用吸着剤塗布硝子並列板 HCG-80-3	28,800	33,600	1728	1728					
2-688-06	薄層クロマトグラフィー用スポットカバー HCG-80-4	9,000	14,500	1728	1728					
2-688-07	薄層クロマトグラフィー用乾燥棚枠 HCG-80-5	25,600	28,000	1728	1728					
2-688-08	薄層クロマトグラフィー用貯蔵箱 HCG-80-6	18,800	25,600	1728	1728					
2-7383-11-20	防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付 SK-270WP	29,800	31,500	550	550			77		
2-7521-35	ファネルユニット0.22 μm白色格子入 MMGSWG124	25,300	27,800	1664	1664					
2-7521-37	Milliflex Oasis 電源 MMPWRSPJP	24,000	26,400	1664	1664					
2-7521-38	Milliflex Oasis 内部流路殺菌キット用消耗品 MMSANSYFU	30,400	33,400	1664	1664					
2-7521-41	Milliflex Oasis ろ過ポンプ MMSYSTMM1 本体	772,000	849,000	1664	1664					
2-7521-42	Milliflex Oasis 内部流路殺菌キット MMSANKIT1 本体	107,000	118,000	1664	1664					
2-7571-21	食品微生物検査キットDDSリキッドIII DDSリキッド03	1,022,000	1,035,000				3			
2-7594-21-20	防水デジタル温度計 校正証明書付 ASF-270T	28,800	30,900	548	548					
2-8678-18	可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント 00-SG-ZA	1,500	2,100	1430	1430					
2-8939-01	スパイラルプレATING装置 イージースパイラル easySpiral(R) Pro	2,950,000	3,630,000	1414	1414		51	55		
2-8939-02	スパイラルプレATING装置 イージースパイラル easySpiral(R)	2,180,000	2,700,000	1414	1414		51	55		
2-8939-03	スパイラルプレATING装置 イージースパイラル easy Spiral(R) Dilute	3,850,000	4,950,000	1414	1414		51	55		
2-8939-11	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 透明ケース	187,000	230,000	1414	1414		51	55		
2-8939-12	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 バーコードリーダー	63,800	78,500	1414	1414		51	55		
2-8939-14	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 サンプルカップ	26,800	33,000	1414	1414		51	55		
2-8939-15	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 シングルコネクタースセット 413003	36,300	44,700	1414	1414		51	55		
2-8939-16	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 ダブルコネクタースセット 414004	39,400	48,500	1414	1414		51	55		
2-8939-17	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 メンテナンスキット 414003	122,100	150,000	1414	1414		51	55		
2-8939-18	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 シリンジ 413004	49,800	61,300	1414	1414		51	55		
2-8939-19	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 マイラスキット 414001	36,000	44,300	1414	1414		51	55		
2-8939-20	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 チューピングセット 413006	11,900	15,000	1414	1414		51	55		
2-8939-21	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 コネクタースセット 412002	11,000	13,500	1414	1414		51	55		
2-8939-22	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 フルイディックブロック 412003	93,500	115,000	1414	1414		51	55		
2-8939-23	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 マイクロバキュームポンプ 413005	165,000	203,000	1414	1414		51	55		
2-8939-24	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 EnzyClear 413029	23,700	29,200	1414	1414		51	55		
2-8939-25	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 フィルタースセット 413009	4,400	5,500	1414	1414		51	55		
2-8939-26	スパイラルプレATING装置イージースパイラル(R)用 洗浄ブロックカバー 005973	19,800	24,400	1414	1414		51	55		
2-8966-01-20	ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付 TM-27	8,800	9,000	2525	2525					
2-9176-12	薬品保管庫 KS-2	54,400	75,000	1076	1076					
2-9609-01-20	デジタルストップウォッチ 校正証明書付 TM-100S	8,100	8,300	2530	2530					
3-1386-01	アルミパネル式クリーンブース 2000×2000×2400mm AD-202024	1,080,000	1,260,000						354	
3-1386-11	アルミパネル式クリーンブース 天井吊りエアコン	380,000	510,000						354	
3-1480-01-22	大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付 BWB-300	88,000	90,000	85	85					
3-3306-01	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro シングルポンプタイプ	770,000	870,000	1412	1412		41	54		
3-3306-02	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro ダブルポンプタイプ	890,000	995,000	1412	1412		41	54		
3-3306-11	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 分注チューブセット 3.2mm	36,300	44,700	1412	1412		41	54		
3-3306-12	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 分注チューブセット 6.4mm	39,600	48,800	1412	1412		41	54		
3-3306-13	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 ダブル分注チューブセット 3.2mm	41,300	50,800	1412	1412		41	54		
3-3306-14	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 ダブル分注チューブセット 6.4mm	43,500	53,500	1412	1412		41	54		
3-3306-15	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 チューピングセット 3.2mm	35,200	43,300	1412	1412		41	54		
3-3306-16	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 チューピングセット 6.4mm	42,900	52,800	1412	1412		41	54		
3-3306-17	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 ダブルチューピングセット 3.2mm	38,500	47,400	1412	1412		41	54		
3-3306-18	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 ダブルチューピングセット 6.4mm	46,200	56,900	1412	1412		41	54		
3-3306-19	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 プースターキット	82,500	102,000	1412	1412		41	54		
3-3306-20	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 マルチ分注スタンド	62,700	77,200	1412	1412		41	54		
3-3306-21	自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 ゲッコーグリップ	14,900	18,500	1412	1412		41	54		
3-3392-01	バッグフィルター(R) 50ミクロン未満 Pull-up 400	35,000	43,100				45	57		
3-3392-02	バッグフィルター(R) 63ミクロン BagPageF	35,000	43,100				45	57		
3-3396-01	バッグミキサー400S 窓無し 025000	627,000	770,000	319	319		42	56		
3-3396-02	バッグミキサー400SW 窓有り 025100	741,000	920,000	319	319		42	56		
3-3459-01	バクチデント(R) アミノペプチダーゼ Bactident(TM) (50回分入) 1.13301.0001	7,210	7,930				37			
3-3482-01	バクチデント(R) E.coli (Bactident(TM)) 50回分入 1.13303.0001	25,600	30,700				37			
3-3484-02	無菌試験用液体培地 チューブ チオグリコロート液体培地 1.46220.0100	29,700	32,700					47		
3-3493-04	粉末培地 強化クロストリジウム寒天培地 クロストリジウム属、その他嫌気性菌 1.05410.0500	37,400	44,900	1379	1379		21			
3-3493-08	粉末培地 ベアードパーカー寒天培地 Staphylococcus 1.05406.0500	24,400	26,800	1379	1379		21	46		
3-3493-12	粉末培地 (Clostridium perfringens選択剤) 10/バイアル 1.00888.0010	30,900	37,100	1379	1379					
3-3605-03	リステリア測定用培地 クロモカルトリステリア (ALOA寒天培地) リステリアの選択培地 1.00427.0500	43,600	53,600				23			
3-3631-01	E-Mix primo	273,000	295,000	318	318		43	56		
3-3632-01	バッグミキサー400CC 024230	438,000	550,000	318	318		42	56		
3-4855-01	ハンディシャワーセット 1L	780	850				97			
3-5158-13	ノベック(TM) (高機能性コーティング剤) 沸点61℃ 耐熱125℃ NOVEC1700 1KG	81,900	90,500	2417	2417					
3-5273-01	自動希釈装置 DiluFlow(R) シングルポンプタイプ 501.103	610,000	690,000				41	54		
3-5273-02	自動希釈装置 DiluFlow(R) ダブルポンプタイプ 501.203	710,000	790,000				41	54		
3-5273-03	自動希釈装置 DiluFlow(R) 秤量用ブラットフォーム 505.002	60,500	74,500				41	54		
3-5273-04	自動希釈装置 DiluFlow(R) 容器用トング付ブラットフォーム 505.003	143,000	176,000				41	54		
3-5273-05	自動希釈装置 DiluFlow(R) 用調整分注アーム 505.004	77,000	94,800				41	54		
3-5273-06	自動希釈装置 DiluFlow(R) 用サーマルプリンター 410150	118,800	146,500	1412	1412		41	54		
3-5274-01	コロニーカウンターScan4000 438000	3,500,000	4,300,000	1417	1417		65	62		
3-5279-11	バイオロジカルインジケーター (Mesa Labs) 二酸化塩素 B.atrophaeus 10 ⁶ 100枚入 ACD/6	120,000	140,000	2741	2741		79			
3-5415-01	ニクロムループ 柄付 φ1mm I06005N	4,800	6,700	1421	1421		122	67		
3-5415-02	ニクロムループ 柄付 φ2mm I06006N	4,800	6,700	1421	1421		122	67		
3-5415-03	ニクロムループ 柄付 φ3mm I06007N	4,800	6,700	1421	1421		122	67		
3-5415-04	ニクロムループ 柄付 φ4mm I06008N	4,800	6,700	1421	1421		122	67		
3-5459-01-20	ノータッチタイマー 校正証明書付 TM-29	9,300	9,500	2525	2525					
3-549-03	高速対応クロス回転子 58947-824	2,010	1,800	267	267					
3-549-04	高速対応クロス回転子 58947-826	2,240	2,000	267	267					
3-576-03	クリーンルーム用ビニールテープ 黄 11211-950	5,630	5,540	3281	3281					
3-5888-11	卓上型UV照射装置 (ミニグラウンダー)用高圧水銀ランプ H015-L312	33,900	37,300	386	386					
3-5888-12	卓上型UV照射装置 (ミニグラウンダー)用メタルハライドランプ M015-L312	42,400	46,600	386	386					
3-600-03	マウスイグルー 本体 黄 K3328	2,200	2,500	1540	1540					
3-7365-14	バッグフィルター ロール400 500枚 111700	36,300	44,700	321	321					
3-7365-15	バッグフィルター ピペット400 500枚 111710	39,300	48,500	321	321					
3-7365-16	バッグフィルター ピペット&ロール400 500枚 111720	42,300	52,000	321	321					
3-7595-21	パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 8303	420,000	495,000	3148	3148					
3-7595-23	パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 8506	610,000	710,000	3148	3148					
3-7595-25	パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 8503	395,000	470,000	3148	3148					
3-7595-32	パーティクルカウンター PARTICLES PLUS用サーマルプリンター AS99011	80,000	89,200	3148	3148					
3-7596-21	高機能小型パーティクルカウンター 温湿度センサー無 7301	720,000	830,000	3149	3149					
3-7596-22	高機能小型パーティクルカウンター 温湿度センサー付 7301AQM	930,000	1,100,000	3149	3149					
3-7596-23	高機能小型パーティクルカウンター 温湿度センサー付 7302AQM	1,250,000	1,430,000	3149	3149					
3-7596-24	高機能小型パーティクルカウンター 温湿度センサー無 7501	670,000	780,000	3149	3149					
3-8827-11	マイティマグシール用 径違いテーパージョイント 24/40→29/42 MG-0-20	12,000	33,000	227	227					
3-8827-12	マイティマグシール用 径違いテーパージョイント 24/40→34/45 MG-0-21	14,000	34,000	227	227					
3-8827-13	マイティマグシール用 径違いテーパージョイント 24/40→45/50 MG-0-22	15,000	35,000	227	227					
3-8828-11	シーリングミキサーUZU用 径違いテーパージョイント 29/42→34/45 MG-0-23	14,000	43,000	212	212					

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
3-8828-12	シーリングミキサー-UZU用 径違いテーパージョイント 29/42→45/50 MG-0-24	15,000	47,000	212	212					
3-9253-04	ヘッドスペーススクリューバイアル 6904-80040	17,500	19,300	1924	1924					
3-9253-05	ヘッドスペーススクリューバイアル 6904-80030	10,000	11,000	1924	1924					
3-9253-06	ヘッドスペーススクリューバイアル 6904-80050	6,200	6,800	1924	1924					
4-1104-04	Miele用インサート(試験管用) ~200mm E139	86,300	83,600						284	
4-1606-01	超精密ピンセット X型 110mm 5X.SA.1	6,800	9,930	3377	3377					
4-1606-02	超精密ピンセット X型 115mm 7X.SA.1	6,800	9,930	3377	3377					
4-1607-01	超精密ピンセット 120mm 7.SA	6,000	8,650	3377	3377					
4-1607-02	超精密ピンセット 115mm 51S.SA	5,800	8,350	3377	3377					
4-1607-03	超精密ピンセット 120mm 2AZ.SA	5,400	7,810	3377	3377					
4-1607-04	超精密ピンセット 110mm 5.SA	5,600	8,140	3377	3377					
4-1607-05	超精密ピンセット 120mm 2A.SA	4,800	7,080	3377	3377					
4-1607-06	超精密ピンセット 140mm SS.SA	5,000	7,820	3377	3377					
4-1608-01	PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) 249CPR	5,800	8,410	3382	3382					
4-1608-02	PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) 259CPR	5,800	8,410	3382	3382					
4-1608-11	PEEKチップピンセットキット 249CPR用交換チップ	2,000	3,090	3382	3382					
4-1608-12	PEEKチップピンセットキット 259CPR用交換チップ	2,000	3,090	3382	3382					
4-1609-01	X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm 5XCFR	6,600	9,690	3383	3383					
4-1613-01	ファイバーチップピンセット 125mm 246CFR	5,600	8,200	3383	3383					
4-1613-02	ファイバーチップピンセット 130mm 249CFR	5,600	8,200	3383	3383					
4-1613-03	ファイバーチップピンセット 130mm 259CFR	5,600	8,200	3383	3383					
4-1613-05	ファイバーチップピンセット 130mm 5CFR	5,600	8,200	3383	3383					
4-1613-06	ファイバーチップピンセット 130mm 7CFR	5,600	8,200	3383	3383					
4-1613-11	ファイバーチップピンセット 246CFR用交換チップ	2,000	3,520	3383	3383					
4-1613-12	ファイバーチップピンセット 249CFR用交換チップ	2,000	3,520	3383	3383					
4-1613-13	ファイバーチップピンセット 259CFR用交換チップ	2,000	3,520	3383	3383					
4-1613-14	ファイバーチップピンセット 2ACFR用交換チップ	2,000	3,520	3383	3383					
4-1613-15	ファイバーチップピンセット 5CFR用交換チップ	2,000	3,520	3383	3383					
4-1613-16	ファイバーチップピンセット 7CFR用交換チップ	2,000	3,520	3383	3383					
4-1614-06	フィルタシステム(PES) 500mL 12個入 10040-438	34,500	35,300	1655	1655					
4-1615-04	フィルタシステム(PVDF) 250mL 12個入 76010-388	24,800	26,000	1655	1655					
4-1615-07	フィルタシステム(PVDF) 500mL 12個入 76010-402	36,100	36,500	1655	1655					
4-1644-13	カミソリ刃ディスペンサー(ポップアップ式) 替え刃 100枚入 10835-973	8,250	9,110	1547	1547					
4-1645-01	回転子 サターン 40mm 89030-912	2,670	2,940	267	267					
4-1645-02	回転子 サターン 50mm 89030-914	4,000	4,400	267	267					
4-3607-01	多用途超耐久フィルム TPS50CGE	112,000	123,000	3080	3080					
4-3607-02	多用途超耐久フィルム TPL50CGE	223,000	245,000	3080	3080					
4-3608-01	多用途超耐久フィルム TPS100CGE	122,000	133,650	3080	3080					
4-3608-02	多用途超耐久フィルム TPL100CGE	243,000	267,300	3080	3080					
4-3609-01	多用途超耐久フィルム TPS100CME	127,000	140,000	3080	3080					
4-3609-02	多用途超耐久フィルム TPL100CME	254,000	279,000	3080	3080					
4-3610-01	多用途超耐久フィルム 100STHB-NS	138,000	151,470	3080	3080					
4-3610-02	多用途超耐久フィルム 100LTHB-NS	276,000	302,940	3080	3080					
4-3611-01	多用途超耐久フィルム 188STHB-NS	146,000	160,380	3080	3080					
4-3611-02	多用途超耐久フィルム 188LTHB-NS	292,000	320,760	3080	3080					
4-3616-01	多用途超耐久フィルム SC100GY(黄)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-02	多用途超耐久フィルム SC100GB(青)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-03	多用途超耐久フィルム SC100GR(赤)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-04	多用途超耐久フィルム SC100GG(緑)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-05	多用途超耐久フィルム SC100GO(オレンジ)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-06	多用途超耐久フィルム SC100GTI(虎)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-07	多用途超耐久フィルム SC100GW(白)	130,000	143,000	3080	3080					
4-3616-08	多用途超耐久フィルム 188NSM(グリーン)	300,000	330,000	3080	3080					
4-3616-09	多用途超耐久フィルム 188NSM(グレー)	300,000	330,000	3080	3080					
4-3616-10	多用途超耐久フィルム 188NSM(ブルー)	300,000	330,000	3080	3080					
4-3616-11	多用途超耐久フィルム 188NSM(白緑)	200,000	220,000	3080	3080					
4-3660-01	ユニバックGP KG-4ヨコ長	3,120	3,330	2513	2513					
4-3660-02	ユニバックGP KH-4ヨコ長	4,080	4,360	2513	2513					
4-3993-01	遠心機 S500T	340,000	343,000	1681	1681					
4-3993-11	スイングローター ST-724M	102,000	104,000	1681	1681					
4-3993-12	ステンレスバケツ 053-5820	70,000	73,000	1681	1681					
4-3993-13	チューブラック 055-1600	35,000	36,700	1681	1681					
4-4067-01	無給油エアモーター式工場扇 AFF-18NL	75,000	86,400	3047	3047					
4-4067-02	無給油エアモーター式工場扇 AFD-18NL	99,000	114,000	3047	3047					
4-4214-01	PTFEテープ SK-3-5mm	1,700	2,040	2453	2453					
4-4214-02	PTFEテープ SK-3-10mm	3,380	4,060	2453	2453					
4-4214-03	PTFEテープ SK-3-13mm	4,380	5,260	2453	2453					
4-4214-04	PTFEテープ SK-3-19mm	6,400	7,680	2453	2453					
4-4214-05	PTFEテープ SK-3-25mm	8,420	10,110	2453	2453					
4-4214-06	PTFEテープ SK-3-38mm	12,800	15,360	2453	2453					
4-4214-07	PTFEテープ SK-3-50mm	16,800	20,190	2453	2453					
4-4214-08	PTFEテープ SK-3-100mm	33,600	40,370	2453	2453					
4-4215-01	PTFEテープ SK-5-5mm	1,960	2,360	2453	2453					
4-4215-02	PTFEテープ SK-5-10mm	3,920	4,710	2453	2453					
4-4215-03	PTFEテープ SK-5-13mm	5,100	6,120	2453	2453					
4-4215-04	PTFEテープ SK-5-19mm	7,440	8,930	2453	2453					
4-4215-05	PTFEテープ SK-5-25mm	9,780	11,740	2453	2453					
4-4215-06	PTFEテープ SK-5-38mm	14,900	17,860	2453	2453					
4-4215-07	PTFEテープ SK-5-50mm	19,600	23,480	2453	2453					
4-4215-08	PTFEテープ SK-5-100mm	39,100	46,950	2453	2453					
4-4216-01	PTFEテープ SK-10-5mm	2,680	3,220	2453	2453					
4-4216-02	PTFEテープ SK-10-10mm	5,360	6,440	2453	2453					
4-4216-03	PTFEテープ SK-10-13mm	6,960	8,360	2453	2453					
4-4216-04	PTFEテープ SK-10-19mm	10,200	12,200	2453	2453					
4-4216-05	PTFEテープ SK-10-25mm	13,400	16,060	2453	2453					
4-4216-06	PTFEテープ SK-10-38mm	20,300	24,390	2453	2453					
4-4216-07	PTFEテープ SK-10-50mm	26,700	32,090	2453	2453					
4-4216-08	PTFEテープ SK-10-100mm	53,500	64,180	2453	2453					
4-4217-01	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-10mm	13,100	15,770	2453	2453					
4-4217-02	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-13mm	17,100	20,500	2453	2453					
4-4217-03	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-19mm	25,000	29,960	2453	2453					
4-4217-04	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-25mm	32,900	39,440	2453	2453					
4-4217-05	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-38mm	49,900	59,910	2453	2453					
4-4217-06	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-50mm	65,700	78,840	2453	2453					
4-4217-07	PTFEラミネートアルミ箔テープ UG-3-100mm	131,000	157,660	2453	2453					
4-4218-01	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-10mm	7,620	9,150	2453	2453					
4-4218-02	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-13mm	9,900	11,880	2453	2453					
4-4218-03	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-19mm	14,500	17,380	2453	2453					
4-4218-04	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-25mm	19,000	22,850	2453	2453					
4-4218-05	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-38mm	28,900	34,730	2453	2453					
4-4218-06	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-50mm	38,100	45,700	2453	2453					
4-4218-07	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-4-100mm	76,200	91,400	2453	2453					
4-4219-01	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-10mm	9,280	11,140	2453	2453					
4-4219-02	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-13mm	12,100	14,480	2453	2453					
4-4219-03	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-19mm	17,600	21,170	2453	2453					
4-4219-04	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-25mm	23,200	27,840	2453	2453					
4-4219-05	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-38mm	35,300	42,320	2453	2453					
4-4219-06	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-50mm	46,400	55,660	2453	2453					
4-4219-07	ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ HG-6-100mm	92,800	111,320	2453	2453					
4-4220-01	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-10mm	2,900	3,480	2452	2452					

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
4-4220-02	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-13mm	3,760	4,520	2452	2452					
4-4220-03	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-19mm	5,500	6,600	2452	2452					
4-4220-04	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-25mm	7,240	8,690	2452	2452					
4-4220-05	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-38mm	11,000	13,180	2452	2452					
4-4220-06	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-50mm	14,500	17,360	2452	2452					
4-4220-07	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-3-100mm	28,900	34,680	2452	2452					
4-4221-01	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-10mm	3,800	4,560	2452	2452					
4-4221-02	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-13mm	4,940	5,930	2452	2452					
4-4221-03	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-19mm	7,200	8,640	2452	2452					
4-4221-04	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-25mm	9,480	11,380	2452	2452					
4-4221-05	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-38mm	14,400	17,280	2452	2452					
4-4221-06	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-50mm	18,940	22,730	2452	2452					
4-4221-07	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-5-100mm	37,900	45,460	2452	2452					
4-4222-01	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-10mm	3,880	4,660	2452	2452					
4-4222-02	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-13mm	5,040	6,050	2452	2452					
4-4222-03	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-19mm	7,360	8,840	2452	2452					
4-4222-04	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-25mm	9,680	11,620	2452	2452					
4-4222-05	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-38mm	14,700	17,640	2452	2452					
4-4222-06	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-50mm	19,300	23,210	2452	2452					
4-4222-07	フッ素樹脂ガラスクロステープ HS-6-100mm	38,700	46,400	2452	2452					
4-4223-01	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-5mm	4,580	5,500	2452	2452					
4-4223-02	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-10mm	9,160	11,000	2452	2452					
4-4223-03	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-13mm	11,900	14,280	2452	2452					
4-4223-04	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-19mm	17,400	20,860	2452	2452					
4-4223-05	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-25mm	22,900	27,460	2452	2452					
4-4223-06	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-38mm	34,800	41,720	2452	2452					
4-4223-07	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-50mm	45,700	54,890	2452	2452					
4-4223-08	帯電防止フッ素樹脂テープ SC-2-100mm	91,500	109,760	2452	2452					
4-4224-01	ポリオレフィンテープ PO-3-5mm	1,420	1,710	2452	2452					
4-4224-02	ポリオレフィンテープ PO-3-10mm	2,820	3,390	2452	2452					
4-4224-03	ポリオレフィンテープ PO-3-13mm	3,680	4,420	2452	2452					
4-4224-04	ポリオレフィンテープ PO-3-19mm	5,360	6,440	2452	2452					
4-4224-05	ポリオレフィンテープ PO-3-25mm	7,060	8,480	2452	2452					
4-4224-06	ポリオレフィンテープ PO-3-38mm	10,700	12,870	2452	2452					
4-4224-07	ポリオレフィンテープ PO-3-50mm	14,100	16,920	2452	2452					
4-4224-08	ポリオレフィンテープ PO-3-100mm	28,200	33,840	2452	2452					
4-4225-01	ポリオレフィンテープ PO-5-5mm	1,840	2,210	2452	2452					
4-4225-02	ポリオレフィンテープ PO-5-10mm	3,660	4,400	2452	2452					
4-4225-03	ポリオレフィンテープ PO-5-13mm	4,760	5,720	2452	2452					
4-4225-04	ポリオレフィンテープ PO-5-19mm	6,940	8,330	2452	2452					
4-4225-05	ポリオレフィンテープ PO-5-25mm	9,140	10,970	2452	2452					
4-4225-06	ポリオレフィンテープ PO-5-38mm	13,900	16,660	2452	2452					
4-4225-07	ポリオレフィンテープ PO-5-50mm	18,300	21,940	2452	2452					
4-4225-08	ポリオレフィンテープ PO-5-100mm	36,500	43,850	2452	2452					
4-4226-01	ポリオレフィンテープ PO-10-5mm	2,380	2,860	2452	2452					
4-4226-02	ポリオレフィンテープ PO-10-10mm	4,740	5,690	2452	2452					
4-4226-03	ポリオレフィンテープ PO-10-13mm	6,140	7,370	2452	2452					
4-4226-04	ポリオレフィンテープ PO-10-19mm	8,980	10,780	2452	2452					
4-4226-05	ポリオレフィンテープ PO-10-25mm	11,800	14,190	2452	2452					
4-4226-06	ポリオレフィンテープ PO-10-38mm	17,900	21,530	2452	2452					
4-4226-07	ポリオレフィンテープ PO-10-50mm	23,600	28,350	2452	2452					
4-4226-08	ポリオレフィンテープ PO-10-100mm	47,200	56,670	2452	2452					
4-4227-01	ポリオレフィンテープ PO-20-5mm	3,080	3,700	2452	2452					
4-4227-02	ポリオレフィンテープ PO-20-10mm	6,160	7,400	2452	2452					
4-4227-03	ポリオレフィンテープ PO-20-13mm	8,000	9,600	2452	2452					
4-4227-04	ポリオレフィンテープ PO-20-19mm	11,700	14,040	2452	2452					
4-4227-05	ポリオレフィンテープ PO-20-25mm	15,400	18,460	2452	2452					
4-4227-06	ポリオレフィンテープ PO-20-38mm	23,400	28,060	2452	2452					
4-4227-07	ポリオレフィンテープ PO-20-50mm	30,700	36,890	2452	2452					
4-4227-08	ポリオレフィンテープ PO-20-100mm	61,500	73,780	2452	2452					
4-4243-01	PP嵌合容器 A型容器	50	60	1869	1869					
4-4243-02	PP嵌合容器 B型容器	70	80	1869	1869					
4-4243-03	PP嵌合容器 A型容器 300個入	13,500	14,600	1869	1869					
4-4243-04	PP嵌合容器 B型容器 200個入	11,000	11,600	1869	1869					
4-4243-11	PP嵌合容器 A型蓋	40	50	1869	1869					
4-4243-12	PP嵌合容器 B型蓋	60	70	1869	1869					
4-4243-13	PP嵌合容器 A型蓋 300個入	10,500	10,800	1869	1869					
4-4243-14	PP嵌合容器 B型蓋 200個入	10,000	10,400	1869	1869					
4-4360-04	強力すべり止め剤 グリーン	4,590	4,210	3035	3035					
4-819-01	粉末培地 (カンピロバクターCCDA選択剤) 10バイアル 1.00071.0010	25,700	41,400	1379	1379					
5-182-02	ブラ写真ハット ハッチ	700	1,300	1884	1884					
5-3252-14	凍結粉砕機用カップ ウレタン付き TPH-01C	16,000	30,800	316	316					
5-5358-11	バックミキサーMiniMix(R)用袋 フィルター付き 121025	36,300	44,700	318	318		43	56		
5-5358-12	バックミキサーMiniMix(R)用袋 フィルター無し 131025	10,600	13,100	318	318		43	56		
5-5358-21	011110 バッグミキサー(MiniMix) 100PCC	444,000	550,000	318	318		43	56		
5-5358-22	013110 バッグミキサー(MiniMix) 窓付き 100WCC	536,000	660,000	318	318		43	56		
61-0007-75	Nichimate Stepper用シリンジ 5mL 100個入 00-NS-LB	20,000	23,000	1430	1430					
61-0007-76	Nichimate Stepper用シリンジ 1.25mL 100個入 00-NS-MB	20,000	23,000	1430	1430					
61-0007-77	Nichimate Stepper用シリンジ 2.5mL 100個入 00-NS-NB	20,000	23,000	1430	1430					
61-0007-78	Nichimate Stepper用シリンジ 0.5mL 100個入 00-NS-SB	20,000	23,000	1430	1430					
61-0007-79	Nichimate Stepper用シリンジ 12.5mL 100個入 00-NS-XB	20,000	23,000	1430	1430					
61-0194-44	腸内細菌科菌群用培地 モーゼルブイヨン(EE ブイヨン) 1.05394.0500	19,100	23,500				21			
62-3143-69	線名札(丸形) φ20mm FN-M20JP 100マイイリ	1,280	1,400	3398	3398					
62-3143-70	線名札(丸形) φ25mm FN-M25JP 100マイイリ	1,300	1,440	3398	3398					
62-3143-71	線名札(丸形) φ30mm FN-M30JP 100マイイリ	1,540	1,700	3398	3398					
63-6337-09	卓上形除振台 NJ-4050	98,000	156,000	531	531					
63-6337-10	卓上形除振台 NJ-3040	98,000	156,000	531	531					
6-380-01	フロリナート(TM)(フッ素系不活性液体) 1.5Kg FC40 1.5KG	115,000	130,000	2417	2417					
6-380-02	フロリナート(TM)(フッ素系不活性液体) 1.5Kg FC43 1.5KG	135,000	152,000	2417	2417					
6-380-04	フロリナート(TM)(フッ素系不活性液体) 1.5Kg FC72 1.5KG	88,400	99,500	2417	2417					
6-380-09	フロリナート(TM)(フッ素系不活性液体) 1.5Kg FC3283 1.5KG	66,700	75,100	2417	2417					
63-9284-24	LIFE STOCK エナジータイプ(100g) グレープ風味 80個	33,700	35,200							275
63-9284-25	LIFE STOCK エナジータイプ(100g) 洋ナン風味 80個	33,700	35,200							275
64-1130-13	ビービースルーF 600G	2,300	2,500							80
64-1140-77	電動シーラー 520×435×215 MDi-350	803,000	843,200	2503	2503					
64-1140-78	電動シーラー 580×435×215 MDi-450	963,000	1,011,200	2503	2503					
64-9077-81	Wi-Fi CO2センサー RS-WFCO2	15,800	10,800	639	639					
64-9641-13	カードバイプロAir2 スターターパック VM-2012/EC	487,000	536,000	873	873					
64-9641-14	カードバイプロAir2 標準タイプ 一式 VM-2012	213,000	242,000	873	873					
64-9641-23	スマートバイプロ 圧電式 スターターパック VM-4424H/EC	252,000	278,000	873	873					
64-9641-24	スマートバイプロ 圧電タイプ ハイグレード一式 VM-4424H	199,000	226,000	873	873					
65-2329-37	シリカクリン アニマルクリン ラビット	3,170	3,390							
65-2329-38	シリカクリン アニマルクリン ゾウ	3,170	3,390							
65-2350-31	点滴タイマー PiPiナース(ピピナース)PLUS ライラック 414-142	3,960	4,500							
65-2350-32	点滴タイマー PiPiナース(ピピナース)PLUS マンダリンオレンジ 414-143	3,960	4,500							
65-2350-33	点滴タイマー PiPiナース(ピピナース)PLUS アップルグリーン 414-144	3,960	4,500							
65-9143-14	キネシオロジーテープ 50mm×31.5m NKH-50L	5,760	6,000							
65-9143-15	キネシオロジーテープ 75mm×31.5m NKH-75L	8,640	8,980							
65-9143-16	キネロジEX 50mm×31.5m NKEX-50L	5,760	6,000							
65-9143-17	キネロジEX 75mm×31.5m NKEX-75L	8,640	8,980							

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
65-9493-60	アルウエッティ除菌シート ワイド 300枚入	4,730	5,570			-				
65-9493-61	アルウエッティ除菌シート ワイド 詰替用 300枚入	2,730	3,220			-				
6-645-02	ポリシーラー(卓上型) 2×300mm P-300	40,800	47,300	2500	2500	1514	266			
6-6457-11	マックドライ(超低湿1%タイプ) 500×630×1200mm MCU-301A	408,000	428,000	1159	1159					
67-2381-12	エバースマイル 炭酸とろみ飲料レモンスカッシュ EST13-1	5,550	5,770			-				
6-8290-11	マックドライ(超低湿1%タイプ) 1200×700×1850mm DXU-1001A	918,000	958,000	1158	1158					
6-8290-12	マックドライ(超低湿1%タイプ) 600×700×1850mm DXU-501A	688,000	728,000	1158	1158					
6-8411-11	マックドライ(超低湿1%タイプ) 500×570×630mm MCU-201A	288,000	298,000	1159	1159					
6-8799-11	アガーstrippTC 一般細菌用培地 RCSエアースンプラー(空中浮遊菌測定器)用培地 1.44253.0050	36,100	39,700				20			
6-8799-12	アガーstrippYM 酵母・カビ用培地 RCSエアースンプラー(空中浮遊菌測定器)用培地 1.44242.0050	36,100	39,700				20			
6-8814-01	粉末培地(マンニト食塩寒天) 500g 1.05404.0500	13,300	14,600	1379	1379		21			
6-8814-03	培地添加剤(テルル酸卵黄エマルジョン) 1.03785.0050	5,140	5,650				26			
6-8814-04	粉末培地(ポテトデキストロース寒天) 500g 1.10130.0500	20,400	22,400	1379	1379		21			
6-8814-06	粉末培地(CASO寒天) 500g 1.05458.0500	18,000	19,800	1379	1379		21			
6-8814-07	粉末培地(CASOブイオン) 500g 1.05459.0500	14,200	15,600	1379	1379		21			
6-8814-08	粉末培地(液状チオグリコロイト培地) 500g 1.08191.0500	14,900	16,400	1379	1379		21			
6-8814-09	粉末培地(チオグリコロイトブイオン(チオグリコール酸培地2)) 500g 1.08190.0500	19,100	22,900	1379	1379		21			
6-8814-11	粉末培地(FDAリステリア増菌ブイオン) 500g 1.10549.0500	24,600	27,100	1379	1379		21			
6-8814-13	粉末培地(LB寒天) 500g 1.10283.0500	27,000	29,700	1379	1379		21			
6-8814-19	粉末培地(標準寒天) 500g 1.05463.0500	17,700	19,500	1379	1379		21			
6-8814-20	粉末培地(デソキシコレート寒天) 500g 1.16845.0500	13,300	14,600	1379	1379		21			
6-8814-21	粉末培地(BGLBブイオン) 500g 1.05454.0500	18,800	20,700	1379	1379		21			
6-8814-22	粉末培地(乳糖ブイオン) 500g 1.07661.0500	14,900	16,400	1379	1379		21			
6-8814-26	粉末培地(フルオロカルトLMXブイオン) 500g 1.10620.0500	68,800	75,700	1379	1379		21			
6-8814-28	粉末培地(クロモカルトコリフォーム寒天) 500g 1.10426.0500	48,500	53,400	1379	1379		21			
6-8814-36	粉末培地(BCP入り標準寒天) 500g 1.15964.0500	23,600	26,000	1379	1379		21	46		
6-8814-38	粉末培地(サルモシトブイオン基礎培地) 500g 1.10153.0500	18,900	20,800	1379	1379		21			
6-8814-42	粉末培地(YGC寒天) 500g 1.16000.0500	20,400	22,400	1379	1379		21			
6-8814-43	粉末培地(TSI寒天) 500g 1.03915.0500	24,400	29,300	1379	1379		21			
6-8814-47	粉末培地(SCDLP寒天) 500g 1.07324.0500	21,100	23,200	1379	1379		21	46		
6-8814-48	粉末培地(レディーカルトコリフォーム50) 1.01295.0001	14,300	17,200	1379	1379		21			
6-8814-49	粉末培地(レディーカルトコリフォーム100) 1.01298.0001	10,500	11,600	1379	1379		21			
6-8814-53	粉末培地(テトラチオネイトブイオン基礎培地) 500g 1.05285.0500	14,900	17,900	1379	1379		21	46		
6-8814-54	粉末培地(ラバポートバシリアディスサルモネラ増菌ブイオン) 500g 1.07700.0500	13,500	16,200	1379	1379		21	46		
6-8814-55	粉末培地(バルカム・リステリア選択基礎培地) 500g 1.11755.0500	25,700	28,300	1379	1379		21			
6-8814-59	粉末培地(ポルトン選択増菌ブイオン) 500g 1.00068.0500	27,100	32,500	1379	1379		21			
6-8814-61	粉末培地(クロモカルトコリフォーム寒天ES) 500g 1.00850.0500	71,300	78,400	1379	1379		21			
6-8814-63	粉末培地(アルカリペプトン水) 500g 1.01800.0500	15,900	17,500	1379	1379		21	46		
6-8814-64	粉末培地(セトリミド寒天) 500g 1.05284.0500	29,900	32,900	1379	1379		21			
6-8814-68	液状培地(コバックインドール試薬) 1.09293.0100	8,620	9,480	1379	1379		21			
6-8814-69	粉末培地(リステリア緩衝ブイオン) 500g 1.09628.0500	19,000	20,900	1379	1379		21			
6-8814-71	粉末培地(フレイザー・リステリア増菌ブイオン基礎培地) 500g 1.10398.0500	24,300	26,700	1379	1379		21			
6-8814-75	粉末培地(XLT4寒天基礎培地) 500g 1.13919.0500	28,900	34,700	1379	1379		21			
6-8814-81	粉末培地(カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地) 500g 1.00070.0500	30,800	37,000	1379	1379		21			
6-8814-84	粉末培地(ブレインハートイン ヒュジヨンブイオン) 500g 1.10493.0500	33,800	40,600	1379	1379		21			
6-8814-85	粉末培地(R2A寒天培地) 500g 1.00416.0500	28,000	30,800	1379	1379		21			
6-8814-86	粉末培地(バルカム・リステリア選択剤) 1.12122.0010	15,700	17,300	1379	1379		21			
6-8814-90	粉末培地(ポルトンブイオン選択剤) 1.00079.0010	35,100	38,600	1379	1379		21			
6-8814-91	粉末培地(CTサブプリメント) 1.09202.0010	23,700	26,100	1379	1379		21			
6-8814-94	粉末培地(IDF-FILリステリア選択増菌剤) 1.11781.0010	14,500	16,000	1379	1379		21			
6-9464-01	足踏み式ポリシーラー FI200-10	96,400	101,200	2506	2506					
6-9464-02	足踏み式ポリシーラー FI300-10	134,000	140,600	2506	2506					
6-9467-21	厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K	69,200	72,600	2504	2504					
6-9467-22	厚物ガゼット用ポリシーラー T-230K	87,800	92,200	2504	2504					
6-9653-31-20	デジタル温度計 センサ付 校正証明書付 SK-1260	44,300	45,500	551	551					
6-9816-02	ホットプリンター HP-362-N2	114,600	120,400	2507	2507	1441				
6-9820-01	発熱式ポイントシーラー EX-15	16,000	18,000	2502	2502					
6-9823-02	水物用シーラー CA-300-10WK	386,000	405,200				265			
6-9826-01	足踏み式シーラー FR-450-2	101,800	106,800	2506	2506					
6-9826-02	足踏み式シーラー FR-450-5	120,000	126,000	2506	2506					
7-177-13-77	角型キャリヤー SCC 50MASK	22,800	28,300	3355	3355					
7-177-14-77	角型キャリヤー SCC 60MASK	23,000	28,500	3355	3355					
7-177-15-77	角型キャリヤー SCC 100MASK	37,400	46,000	3355	3355					
7-1805-01	ペリフィックスカテテル(NRFit/硬膜外カテテル) ソフトチップカテテル 25本入 4515048N-01	35,000	35,500			1441				
7-224-01	ケミフロン(R)攪拌棒(PCTFE) 150mm 1本	660	1,330	2219	2219					
7-2841-11	オベカート(折りたたみ式) HEA-2-Rno	95,000	104,500			1570				
7-2909-11	折りたたみ式ワゴン 613×505×838mm 2段 シルバー	90,000	99,000			221				
7-2909-12	折りたたみ式ワゴン 613×505×838mm 2段 ピンク HEA-2P	92,000	101,200			221				
7-2909-13	折りたたみ式ワゴン 613×505×838mm 2段 ブルー HEA-2B	92,000	101,200			221				
7-2909-14	折りたたみ式ワゴン 613×505×838mm 2段 イエロー HEA-2Y	92,000	101,200			221				
7-2910-11	折りたたみ式ワゴン 613×505×958mm 3段 シルバー	120,000	132,000			221				
7-2910-12	折りたたみ式ワゴン 613×505×958mm 3段 ピンク HEAM-3P	122,000	134,200			221				
7-2910-13	折りたたみ式ワゴン 613×505×958mm 3段 ブルー HEA-3B	122,000	134,200			221				
7-2910-14	折りたたみ式ワゴン 613×505×958mm 3段 イエロー HEA-3Y	122,000	134,200			221				
7-2911-11	折りたたみ式ワゴン 763×505×838mm 2段 シルバー	110,000	121,000			221				
7-2911-12	折りたたみ式ワゴン 763×505×838mm 2段 ピンク HEAM-2P	112,000	123,200			221				
7-2911-13	折りたたみ式ワゴン 763×505×838mm 2段 ブルー HEAM-2B	112,000	123,200			221				
7-2911-14	折りたたみ式ワゴン 763×505×838mm 2段 イエロー HEAM-2Y	112,000	123,200			221				
7-2912-11	折りたたみ式ワゴン 763×505×958mm 3段 シルバー	134,000	147,400			221				
7-2912-12	折りたたみ式ワゴン 763×505×958mm 3段 ピンク HEAM-3P	136,000	149,600			221				
7-2912-13	折りたたみ式ワゴン 763×505×958mm 3段 ブルー HEAM-3B	136,000	149,600			221				
7-2912-14	折りたたみ式ワゴン 763×505×958mm 3段 イエロー HEAM-3Y	136,000	149,600			221				
7-3299-01	耳用ピンセット(ルーツェ氏) 無鉤 全長140mm 50-900-10	9,400	10,340			1631				
7-3300-01	吸引管(への字) 先端φ2.3mm 黄 No.1	12,500	15,000			1653				
7-3300-02	吸引管(への字) 先端φ2.6mm 緑 No.2	12,500	15,000			1653				
7-3300-03	吸引管(への字) 先端φ2.9mm 赤 No.3	12,500	15,000			1653				
7-3300-04	吸引管(への字) 先端φ3.4mm 青 No.4	12,500	15,000			1653				
7-3301-01	ポリシーラー 本体 UP-200	25,600	26,400			1514				
7-3402-01	日エメトロノーム 木製ジャンボ 取っ手つき 110-H	36,000	39,000							328
7-3656-01	防水救急ばんそう膏(72×19mm) M-70	530	630			1366				
7-3656-02	防水救急ばんそう膏(72×25mm) L-52	530	630			1366				
7-3657-01	キズテープZ 1-100	250	320			1366				412
7-3662-01	キズタッチパッドドレッシング 50×76mm 50枚入	1,500	2,160			1386				
7-3662-02	キズタッチパッドドレッシング 60×100mm 50枚入	2,100	2,800			1386				
7-3662-03	キズタッチパッドドレッシング 80×130mm 20枚入	1,480	1,920			1386				
7-3668-01	LIFESTOCK ライフストック ウォーターブレイク	30,900	32,200							275
7-3685-11	セーフタッチニトリルグローブ(パウダーフリー) ホワイト XS 300枚入 1174A-Y300	7,800	4,950			571				
7-3685-12	セーフタッチニトリルグローブ(パウダーフリー) ホワイト S 300枚入 1174B-Y300	7,800	4,950			571				
7-3685-13	セーフタッチニトリルグローブ(パウダーフリー) ホワイト M 300枚入 1174C-Y300	7,800	4,950			571				
7-3685-14	セーフタッチニトリルグローブ(パウダーフリー) ホワイト L 300枚入 1174D-Y300	7,800	4,950			571				
7-4354-01	外科剪刃 両鈍 直 全長145mm RDCS145	2,600	3,000	3114	3114	1619				
7-4354-08	外科剪刃 片尖 曲 175mm AC 021/17	3,500	4,000	3114	3114	1619				
7-4354-11	外科剪刃 両鈍 直 175mm AC 010/17	3,500	4,000	3114	3114	1619				
7-4355-01	眼科剪刃 直 全長115mm IRS115	1,800	2,000	3115	3115	1623				488
7-4355-02	眼科剪刃 曲 全長115mm IRC115	1,800	2,000	3115	3115	1623				488
7-4830-01	セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用 P311	8,000	9,200			1476				
7-4830-02	セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用 P312	9,800	12,000			1476				
7-4830-03	セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用 P315	8,000	9,200			1476				
7-4830-06	セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用 P311	9,000	9,600			1476				
7-4830-07	セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用 P312	10,800	13,600			1476				

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
7-4830-08	セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用 P315	9,000	10,500			1476				
7-4830-09	セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用 P321	13,000	13,400			1476				
7-4830-10	セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用 P325	13,000	13,400			1476				
7-4830-11	セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 ボンベ用レギュレータ付 P323T	37,500	40,000			1476				
7-4830-12	セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 ボンベ用レギュレータ付 P323T	37,500	40,000			1476				
7-4830-13	セフティフロー 酸素流量計 ボンベ用レギュレータ付 P326T	17,000	18,500			1476				
7-4830-14	セフティフロー 酸素流量計 セフティ加湿器 加湿器のみ Q201	8,000	9,000			1476				
7-4831-20	フローセントルプラス (G型 酸素流量調整器) ボンベ用 0~30L/min G-10LF	24,000	23,000			1476				
7-4831-22	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~1L/min Y-1L	38,000	48,000			1476				
7-4831-23	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~4L/min Y-4L	25,000	30,000			1476				
7-4831-24	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~6L/min Y-6L	25,000	30,000			1476				
7-4831-25	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~8L/min Y-8L	25,000	30,000			1476				
7-4831-26	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~10L/min Y-10L	25,000	30,000			1476				
7-4831-27	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~30L/min Y-10LF	30,000	36,000			1476				
7-4831-28	フローセントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ボンベ用 0~15L/min Y-15L	25,000	30,000			1476				
7-4833-01	ヨックスGL 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) ピンク S-511	42,000	44,000			1464				
7-4833-02	ヨックスGL 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) グレイッシュピンク S-511	42,000	44,000			1464				
7-4833-05	ヨックスGL 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) ピンク S-511	45,000	47,400			1464				
7-4833-06	ヨックスGL 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) グレイッシュピンク S-511	45,000	47,400			1464				
7-4834-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) ピーチ 1200mL S-711 358321	42,000	44,000			1464				
7-4834-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) ミント 1200mL S-711 358322	42,000	44,000			1464				
7-4834-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) レモン 1200mL S-711 358323	42,000	44,000			1464				
7-4835-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) ピーチ 1200mL S-711 358324	45,000	47,400			1464				
7-4835-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) ミント 1200mL S-711 358325	45,000	47,400			1464				
7-4835-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) レモン 1200mL S-711 358326	45,000	47,400			1464				
7-4836-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) ピーチ 500mL S-711 358371	41,000	42,000			1464				
7-4836-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) ミント 500mL S-711 358372	41,000	42,000			1464				
7-4836-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ピン式(川重型) レモン 500mL S-711 358373	41,000	42,000			1464				
7-4837-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) ピーチ 500mL S-711 358374	44,000	45,400			1464				
7-4837-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) ミント 500mL S-711 358375	44,000	45,400			1464				
7-4837-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式(アムコ型) レモン 500mL S-711 358376	44,000	45,400			1464				
7-4840-01	オキシウォッチ 耐衝撃構造	25,000	24,000			836				
7-4841-01	サーフィンPO 3343301	25,000	24,000			836				
7-4841-02	サーフィンPO ミニ くま黄色 3343351	25,000	24,000			836				
7-4841-03	サーフィンPO ミニ ぶたピンク 3343352	25,000	24,000			836				
7-4841-04	サーフィンPO ミニ カエル緑色 3343353	25,000	24,000			836				
7-5241-01	速攻冷却 K-2593	750	830							199
7-639-01	PTFEチェックバルブ 6mm	21,900	26,300	2298	2298					
7-639-02	PTFEチェックバルブ 8mm	24,500	29,500	2298	2298					
7-639-03	PTFEチェックバルブ 10mm	26,200	31,500	2298	2298					
7-639-04	PTFEチェックバルブ 15mm	29,100	35,000	2298	2298					
7-6568-01	フィットカット(安全ガイド付) ホワイト/ピンク SC-165AM	1,430	1,500			2070				
7-6568-02	フィットカット(安全ガイド付) ホワイト/ブルー SC-165AFM	1,760	1,850			2070				
7-6572-12	けっかんくんII(装着型静脈注射トレーナー) 血液バッグ(交換用) M148-2	1,500	2,500			669				
7-6660-01	2リングファイル スーパーエコミー 210枚綴じFC-101RF GY	650	700			275				
7-6660-02	2リングファイル スーパーエコミー 210枚綴じFC-101RF NV	650	700			275				
7-6660-03	2リングファイル スーパーエコミー 210枚綴じFC-101RF RD	650	700			275				
7-6660-04	2リングファイル スーパーエコミー 210枚綴じFC-101RF GR	650	700			275				
7-6660-05	2リングファイル スーパーエコミー 210枚綴じFC-101RF YL	650	700			275				
7-6660-06	2リングファイル スーパーエコミー 140枚綴じFC-102RF GY	620	670			275				
7-6660-07	2リングファイル スーパーエコミー 140枚綴じFC-102RF NV	620	670			275				
7-6660-09	2リングファイル スーパーエコミー 140枚綴じFC-102RF GR	620	670			275				
7-6660-10	2リングファイル スーパーエコミー 140枚綴じFC-102RF YL	620	670			275				
7-6660-11	2リングファイル スーパーエコミー A3 210枚綴じ FC-161RF NV	1,300	1,400			275				
7-6660-12	2リングファイル スーパーエコミー B4 210枚綴じ FC-171RF NV	1,200	1,300			275				
7-6660-13	2リングファイル スーパーエコミー A4 210枚綴じFC-111RF NV	650	700			275				
7-6660-14	2リングファイル スーパーエコミー B5 210枚綴じFC-121RF NV	620	670			275				
7-6660-15	2リングファイル スーパーエコミー B5 210枚綴じ FC-131RF NV	620	670			275				
7-6660-16	2リングファイル スーパーエコミー A5 210枚綴じ FC-141RF NV	570	620			275				
7-6660-17	2リングファイル スーパーエコミー B6 210枚綴じ FC-151RF NV	540	590			275				
7-6770-01	ラクフィール 300kcal	6,520	6,600							16
7-6770-02	ラクフィール 400kcal	8,100	8,400							16
7-6770-03	ラクフィール 500kcal	9,200	9,500							16
7-6937-01	サーフィンPOプラス 3343501	25,000	24,000			838				
7-695-01	マイファーストドールハウス 本体 7110	19,000	24,000			1260				
7-6992-01	メーヨー剪刃 直 145mm AC 070/14	3,200	3,600			1624				
7-6992-04	メーヨー剪刃 曲 170mm AC 071/17	3,200	3,600			1624				
7-7076-21	呼び出し機 シーザーコール5	145,000	174,000			262				
7-7076-22	呼び出し機 シーザーコール10	200,000	240,000			262				
7-7076-23	呼び出し機 シーザーコール15	326,000	391,200			262				
7-7076-24	呼び出し機 シーザーコール20	390,000	468,000			262				
7-7076-25	呼び出し機 レイガンコール5	145,000	174,000			262				
7-7076-27	呼び出し機 レイガンコール15	326,000	391,200			262				
7-7076-31	呼び出し機 操作機	90,000	108,000			262				
7-7076-32	呼び出し機 シーザー受信機	16,000	19,200			262				
7-7076-33	呼び出し機 シーザー充電器	25,000	30,000			262				
7-7076-34	呼び出し機 レイガン受信機	16,000	19,200			262				
7-7076-35	呼び出し機 レイガン充電器	25,000	30,000			262				
7-7700-01	プロシエア・SMMSアイソレーションガウン 50枚入 CN-SMMS	11,500	8,900			514				
7-8149-01	利用者カルテファイル(リングファイル) ブルー FL-804RF	650	720			275				263
7-8149-02	利用者カルテファイル(リングファイル) ピンク FL-804RF	650	720			275				263
7-8149-03	利用者カルテファイル(リングファイル) グリーン FL-804RF	650	720			275				263
7-8149-11	利用者カルテファイル(リングファイル)用インデックス グレー FL-807IS	370	400			275				263
7-8987-01	メトロノーム アイボリー 221	5,000	5,500							328
7-8987-02	メトロノーム パールピンク 233	5,000	5,500							328
7-8987-03	メトロノーム パールイエロー 236	5,000	5,500							328
7-9077-11	エンジョイムース バニラ味	3,500	3,700							17
7-9077-12	エンジョイムース あずき味	3,500	3,700							17
7-9077-13	エンジョイムース コーヒー	3,500	3,700							17
7-9077-14	エンジョイムース パナナ味	3,500	3,700							17
7-9077-15	エンジョイムース バラエティーセット	3,500	3,700							17
7-9090-11	エンジョイゼリープラス(栄養補助食品) いろいろセット	6,600	7,200							13
7-9254-01	アイソレーションガウン(少量・箱入り) イエロー 10枚入 IG-Y	2,330	1,900			517				
7-9254-02	アイソレーションガウン(少量・箱入り) ブルー 10枚入 IG-B	2,330	1,900			517				
7-9254-51	アイソレーションガウン(少量・箱入り) 得々 イエロー 20箱入 IG-Y	44,000	35,700			517				
7-9254-52	アイソレーションガウン(少量・箱入り) 得々 ブルー 20箱入 IG-B	44,000	35,700			517				
8-1101-11	材料キャビネット 1970×476×1707 MR64-A301B PE	1,058,800	1,133,000			1574				
8-1106-11	注射薬カート ピーチ C34-TA312SFB	430,200	463,700			386				
8-1106-12	注射薬カート ブルー C34-TA312SFB	430,200	463,700			386				
8-1907-01	義歯ブラシS(軟性床用) ミルキーブルー	230	250			1797				58
8-1907-02	義歯ブラシS(軟性床用) ミルキーピンク	230	250			1797				58
8-1909-11	紙コップ(無地) 150mL(5オンス) 1000個入	3,500	3,740			-				
8-2269-11	プロシエア・アイソレーションガウン(クールタイプ) 50枚入 クールイエロー	14,500	11,000	2959	2959	516				
8-2269-12	プロシエア・アイソレーションガウン(クールタイプ) 50枚入 ブルー	14,500	11,000	2959	2959	516				
8-252-01	アロンアルファ(R) 金属・ゴム・プラスチック用 (2gX5) #201	1,350	1,400	2425	2425					
8-252-02	アロンアルファ(R) 金属・ゴム・プラスチック用 (20g×1) #201	1,250	1,350	2425	2425					
8-252-03	アロンアルファ(R) 木工・皮・紙用 木工用	1,400	1,510	2425	2425					
8-252-04	アロンアルファ 20g GEL-10	1,250	1,350	2425	2425					
8-252-06	アロンアルファ(R) AA-EXTRA-10g-2000	1,700	1,790	2425	2425					
8-252-07	アロンアルファ(R) AA-EXTRA-10g-2020	1,700	1,790	2425	2425					

2023年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	ナビ助2023 頁
8-252-08	アロンアルファ(R) AA-EXTRA-10g-4000	1,700	1,790	2425	2425					
8-252-09	アロンアルファ(R) AA-EXTRA-10g-4020	1,700	1,790	2425	2425					
8-2543-11	注射薬カート 944×397×1694(台高い994) ピーチ CUA4-A3618SFB	379,100	408,000			386				
8-2543-12	注射薬カート 944×397×1694(台高い994) ブルー CUA4-A3618SFB	379,100	408,000			386				
8-2543-13	注射薬カート 944×737×1694(台高い994) ピーチ CUA4-A3618WFB	482,200	512,400			386				
8-2543-14	注射薬カート 944×737×1694(台高い994) ブルー CUA4-A3618WFB	482,200	512,400			386				
8-2916-01	自主管理薬箱 97×91×27mm ピーチ MP2-1 PE	660	750			396				
8-2916-02	自主管理薬箱 97×91×27mm ホワイト MP2-1 WH	660	750			396				
8-2916-03	自主管理薬箱 211×210×53mm ピーチ MP2-W PE	5,500	7,000			396				
8-2916-04	自主管理薬箱 211×210×53mm ホワイト MP2-W WH	5,500	7,000			396				
8-3118-01	インナーバスケット 486×256×105mm	26,700	32,000			1504				
8-3118-02	インナーバスケット 246×256×104mm	21,900	26,300			1504				
8-3118-03	インナーバスケット 484×255×66mm	18,700	22,400			1504				
8-3118-04	インナーバスケット 244×255×66	14,000	16,800			1504				
8-3118-05	インナーバスケット 124×255×65mm	12,900	15,500			1504				
8-3118-06	インナーバスケット 426×256×102mm	17,400	20,900			1504				
8-3118-07	インナーバスケット 426×256×66mm	15,300	18,400			1504				
8-3465-01	アンブルキャビネット クリアー 769×505×1786mm I-2202S CL	233,700	243,730			319				
8-3465-02	アンブルキャビネット 遮光 769×505×1786mm I-2202S UM	233,700	243,730			319				
8-4359-01	ミニカート 浅型2個 深型1個 C43M-03PE	96,400	104,120			195				
8-4359-02	ミニカート 浅型2個 深型1個 C64M-03PE	113,600	122,690			195				
8-4359-03	ミニカート 浅型2個 C43M-01PE	79,100	86,100			195				
8-4359-04	ミニカート 浅型2個 中深型1個 C43M-02PE	95,100	103,200			195				
8-4361-11	多目的カート 511×515×987 CUA3-1204B PE	204,300	217,800			231				
8-4362-11	多目的カート 967×515×987 CUA3-2231B PE	291,400	313,500			231				
8-4366-11	材料キャビネット 690×476×1707 MR64-A101B PE	464,900	500,800			1574				
8-4366-12	材料キャビネット 1330×476×1707 MR64-A201B PE	749,800	803,700			1574				
8-4372-11	コンテナ回収カート 678×770×1328 CP-AS02B PE	440,000	476,500			1504				
8-4372-12	コンテナ回収カート 1173×770×1328 CP-AS01B PE	702,800	758,100			1504				
8-4376-01	麻酔カート 672×560×966mm C43C-M01 PE-PE	189,830	206,600			1572				
8-4378-11	麻酔カート CUA3-1212B PE	219,300	234,300			1572				
8-4382-11	与薬カート 698×505×1120mm CUA4-AS20918BYT-8 PE	439,620	472,720			382				
8-4382-12	与薬カート 698×505×1120mm CUA4-AS20918BYT-9 PE	443,220	476,320			382				
8-4383-11	与薬カート(薬袋・ボトル入れ付き) 944×505×1206mm CUA4-AS31024BYT-8 PE	557,860	598,460			382				
8-4383-12	与薬カート(薬袋・ボトル入れ付き) 944×505×1206mm CUA4-AS31024BYT-9 PE	562,660	603,260			382				
8-5001-11	プロシエア・ハーフラミネーションガウン 1箱(1枚/袋×50袋入) CGPPE35 イエロー	12,000	8,900			516				385
8-5103-11	与薬カート 944×505×1206mm CUA4-AS31030BYT-8 PE	586,900	627,500			382				
8-5103-12	与薬カート 944×505×1206mm CUA4-AS31030BYT-9 PE	592,900	633,500			382				
8-5366-01	消防カバー 24869-0000	27,900	34,300	3023	3023		419			
8-5507-01	吸引アダプター[角型] 先端10先 11-300-01	2,500	4,110			1211				
8-5508-01	篠原式吸引管 中管付きセット オリーブ極小 51-610-01	1,760	2,300			1211				
8-5508-02	篠原式吸引管 中管付きセット オリーブ小 51-610-10	1,760	2,300			1211				
8-5508-03	篠原式吸引管 中管付きセット オリーブ中 51-610-20	1,760	2,300			1211				
8-5508-04	篠原式吸引管 中管付きセット オリーブ大 51-610-30	1,760	2,300			1211				
8-5509-01	篠原式吸引管 中管無しセット オリーブ極小 51-611-01	1,400	1,820			1211				
8-5509-02	篠原式吸引管 中管無しセット オリーブ小 51-611-10	1,400	1,820			1211				
8-5509-03	篠原式吸引管 中管無しセット オリーブ中 51-611-20	1,400	1,820			1211				
8-5509-04	篠原式吸引管 中管無しセット オリーブ大 51-611-30	1,400	1,820			1211				
8-5510-01	篠原式吸引管 オリーブのみ(極小) 5個入 51-615-01	4,900	6,370			1211				
8-5510-02	篠原式吸引管 オリーブのみ(小) 5個入 51-615-10	4,900	6,370			1211				
8-5510-03	篠原式吸引管 オリーブのみ(中) 5個入 51-615-20	4,900	6,370			1211				
8-5510-04	篠原式吸引管 オリーブのみ(大) 5個入 51-615-30	4,900	6,370			1211				
8-5511-01	篠原式吸引管 シリコン管(中管付き用・40mm) 51-614-40	60	80			1211				
8-5511-02	篠原式吸引管 シリコン管(中管無し用・50mm) 51-614-50	60	80			1211				
8-5511-03	篠原式吸引管 丸型凹アダプター(後端系/10基) 11-109-02	500	600			1211				
8-5511-04	篠原式吸引管 中管のみ 51-613-00	300	390			1211				
8-5512-01	カザマ式吸引カテーテル Aセット ハードタイプ 10本入 49-330-11	38,000	45,600			1211				
8-5512-02	カザマ式吸引カテーテル Bセット ソフトタイプ 10本入 49-330-12	38,000	45,600			1211				
8-5512-03	カザマ式吸引カテーテル Cセット ハード・ソフトタイプ×各5本入 49-330-13	38,000	45,600			1211				
8-5517-01	耳鏡[朝顔型] φ1.5mm ナシジ No.0	1,000	1,200			1650				
8-5517-02	耳鏡[朝顔型] φ2.0mm ナシジ No.1	1,000	1,200			1650				
8-5517-03	耳鏡[朝顔型] φ3.0mm ナシジ No.2	1,000	1,200			1650				
8-5517-04	耳鏡[朝顔型] φ4.0mm ナシジ No.3	1,000	1,200			1650				
8-5517-05	耳鏡[朝顔型] φ5.0mm ナシジ No.4	1,000	1,200			1650				
8-5517-06	耳鏡[朝顔型] φ6.0mm ナシジ No.5	1,000	1,200			1650				
8-5518-01	耳鏡[朝顔型] φ1.5mm No.0	1,000	1,200			1650				
8-5518-02	耳鏡[朝顔型] φ2.0mm No.1	1,000	1,200			1650				
8-5518-03	耳鏡[朝顔型] φ3.0mm No.2	1,000	1,200			1650				
8-5518-04	耳鏡[朝顔型] φ4.0mm No.3	1,000	1,200			1650				
8-5518-05	耳鏡[朝顔型] φ5.0mm No.4	1,000	1,200			1650				
8-5518-06	耳鏡[朝顔型] φ6.0mm No.5	1,000	1,200			1650				
8-5519-01	耳鏡[朝顔型] φ1.5mm 黒 No.0	1,600	1,920			1650				
8-5519-02	耳鏡[朝顔型] φ2.0mm 黒 No.1	1,600	1,920			1650				
8-5519-03	耳鏡[朝顔型] φ3.0mm 黒 No.2	1,600	1,920			1650				
8-5519-04	耳鏡[朝顔型] φ4.0mm 黒 No.3	1,600	1,920			1650				
8-5519-05	耳鏡[朝顔型] φ5.0mm 黒 No.4	1,600	1,920			1650				
8-5519-06	耳鏡[朝顔型] φ6.0mm 黒 No.5	1,600	1,920			1650				
8-6359-05	おむつが臭わない袋 BOS ベビー用 箱型 SSサイズ	1,400	1,470							119
8-6359-06	おむつが臭わない袋 BOS ベビー用 箱型 Mサイズ	1,000	1,050							119
8-7734-21	バステル紙エプロン用クリップ ホワイト (リセラ) 35170	1,420	1,540			1220				
8-7734-22	バステル紙エプロン用クリップ ライトブルー (リセラ) 35171	1,420	1,540			1220				
8-7748-01	銀イオン効果歯ブラシ(Ci PRO Ag+) 1800	5,400	5,570			1770				43
8-7837-01	プロシエア・アイソレーションガウン(面ファスナー) イエロー 1枚/袋×50袋入	9,950	7,800	2959	2959	515				385
8-7837-02	プロシエア・アイソレーションガウン(面ファスナー) ブルー 1枚/袋×50袋入	9,950	7,800	2959	2959	515				385
8-7837-03	プロシエア・アイソレーションガウン(面ファスナー) グリーン 1枚/袋×50袋入	9,950	7,800	2959	2959	515				385
8-7837-04	プロシエア・アイソレーションガウン(面ファスナー) ホワイト 1枚/袋×50袋入	9,950	7,800	2959	2959	515				385
8-7854-01	プロシエア アイソレーションガウン(PEコーティング)	11,600	9,300			515				
8-7854-02	プロシエア アイソレーションガウン(PEコーティング)	11,600	9,300			515				
8-8247-11	遠心機用ロータ RS-240A	39,800	40,000			954				
8-8247-12	遠心機用バケット 053-4930	36,800	38,600			954				
8-8247-21	卓上遠心機 本体 S300T	198,000	207,000			954				
8-8299-11	注射薬カート 843×570×1314 ピーチ C3407-NS220SB	473,300	510,600			386				
8-8299-12	注射薬カート 843×570×1314 ブルー C3407-NS220SB	473,300	510,600			386				
8-8300-11	注射薬カート 1173×570×1493 ピーチ C3407-NS324SB	643,000	689,300			386				
8-8300-12	注射薬カート 1173×570×1493 ブルー C3407-NS324SB	643,000	689,300			386				
8-9267-11-20	大型表示タイマー デカタイマー 校正証明書付 TM-19LS	7,700	7,900	2523	2523					
8-9287-01	異物輪匙 3×4×148 50-820-00	14,000	16,800			1652				
8-9289-01	異物鈍匙 50-810-00	13,600	16,320			1652				
8-9290-01	喉頭鏡後鼻鏡 ミラー 外径 φ10.5 70-600-02	650	780			1652				
8-9290-03	喉頭鏡後鼻鏡 ミラー 外径 φ16 70-600-10	650	780			1652				
8-9290-04	喉頭鏡後鼻鏡 ミラー 外径 φ18 70-600-20	650	780			1652				
8-9290-05	喉頭鏡後鼻鏡 ミラー 外径 φ19 70-600-30	650	780			1652				
8-9290-06	喉頭鏡後鼻鏡 ミラー 外径 φ21.5 70-600-40	650	780			1652				
8-9290-07	喉頭鏡後鼻鏡 ミラー 外径 φ25 70-600-50	650	840			1652				
8-9290-09	喉頭鏡後鼻鏡 把柄 全長 102mm 70-600-90	1,200	1,440			1652				
8-9547-01-20	ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付 PC-5200TRH	14,700	15,200	607	607					
8-9946-01	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 50錠入 No.1 rapid	1,030	1,140	691	691	493				400
8-9946-02	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 100錠入 No.1 rapid	1,880	2,070	691	691	493				400
8-9946-03	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 250錠入 No.1 rapid	4,290	4,720	691	691	493				400
8-9946-04	残留塩素測定用試薬(DPD錠剤) 1000錠入 No.1 rapid	17,000	18,700	691	691	493				400