

2023年9月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、一部の商品につき、2023年10月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となっております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
感染症対策用品パンフレット

2023年10月1日

 **アズワン株式会社**

2023年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタロ グ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
0-6789-04	ボディサポート(成人用/ブラック) BSW5	18,000	21,000									222		
0-6789-10	ボディサポート BSW1	16,000	19,000									222		
0-6800-04	エリート聴診器 フォレストグリーン 5079-284	39,100	38,400			777								
0-7256-11	分包紙 矢印付 10巻入 DFS-230	46,000	52,900			348								
0-7256-12	分包紙 無地 10巻入 DFS-230	46,000	52,900			348								
0-7256-13	分包紙 アサセルヨル 10巻入 DFS-230	46,000	52,900			348								
0-8374-41	アルウエッティBox-E 32枚/個×60個セット 31072 得々パック	8,700	7,830	3087	3087	1329						407		
0-8374-42	アルウエッティBox-E 50枚/個×72個セット 31073 得々パック	14,200	13,400	3087	3087	1329						407		
0-8374-43	アルウエッティBox-E 100枚/個×36個セット 31074 得々パック	9,800	8,910	3087	3087	1329						407		
0-8374-44	アルウエッティBox-E 200枚/個×24個セット 31075 得々パック	8,500	7,710	3087	3087	1329						407		
0-8602-01	立つ湯たんぼ(袋付き/2.6L)	1,400	1,770			1745								
0-8602-03	立つ湯たんぼ(袋付き/3.2L)	1,550	1,940			1745								
0-8602-12	立つ湯たんぼ(袋付き/1.8L)	1,970	2,350			1745								
0-9537-01	ステンレス舌圧子 10本入 板状	1,590	2,210			857								
0-9537-02	ステンレス舌圧子 10本入 京大式	2,590	3,600			857								
0-9541-01	CPRボード[蘇生板] MD-1000	22,000	26,300			1018						367		
0-9616-01	木製舌圧子[滅菌済] 大人用 17×150×2mm 200本入	2,570	3,310			856								
0-9616-02	木製舌圧子[滅菌済] 子供用 15×130×2mm 200本入	2,570	3,310			856								
1-1294-02	ポットミル回転台 ANZ-100S	388,000	420,000	330	330									
1-1294-11	ポットミル回転台 ANZ-72D	208,000	228,000	330	330									
1-1295-01	試験研究用回転架台 ANZ-10D	113,000	138,000	331	331									
1-1678-01	マイクロシリンジ 5uL 5F 001000 固定針型 5F 5UL SYRINGE	8,400	9,300	1503	1503									
1-1678-02	マイクロシリンジ 10uL 10F 002000 固定針型 10F 10UL SYRINGE	4,900	5,400	1503	1503									
1-1678-03	マイクロシリンジ 25uL 25F 003000 固定針型 25F 25UL SYRINGE	6,600	7,300	1503	1503									
1-1678-04	マイクロシリンジ 50uL 50F 004000 固定針型 50F 50UL SYRINGE	7,700	8,500	1503	1503									
1-1678-05	マイクロシリンジ 100uL 100F 005000 固定針型 100F 100UL SYRINGE	7,700	8,500	1503	1503									
1-1678-06	マイクロシリンジ 250uL 250F 006000 固定針型 250F 250UL SYRINGE	9,900	10,900	1503	1503									
1-1678-07	マイクロシリンジ 500uL 500F 007000 固定針型 500F 500UL SYRINGE	9,900	10,900	1503	1503									
1-1679-01	ガスタイトシリンジ 10uL 10F-GT 002200 固定針型 10F-GT 10UL SYRINGE	6,000	6,600	1503	1503									
1-1679-02	ガスタイトシリンジ 25uL 25F-GT 003200 固定針型 25F-GT 25UL SYRINGE	9,200	10,200	1503	1503									
1-1679-03	ガスタイトシリンジ 50uL 50F-GT 004200 固定針型 50F-GT 50UL SYRINGE	9,600	10,600	1503	1503									
1-1679-04	ガスタイトシリンジ 100uL 100F-GT 005200 固定針型 100F-GT 100UL SYRINGE	9,000	9,900	1503	1503									
1-1679-05	ガスタイトシリンジ 250uL 250F-GT 006200 固定針型 250F-GT 250UL SYRINGE	11,000	12,100	1503	1503									
1-1679-06	ガスタイトシリンジ 500uL 500F-GT 007200 固定針型 500F-GT 500UL SYRINGE	10,600	11,700	1503	1503									
1-1679-07	ガスタイトシリンジ 1 mL 1MDF-GT 008102 固定針型 1MDF-GT 1ML SYRINGE	11,200	12,400	1503	1503									
1-1679-08	ガスタイトシリンジ 2.5 mL 2.5MDF-GT 008502 固定針型 2.5MDF-GT 2.5ML SYRINGE	11,000	12,100	1503	1503									
1-1682-01	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 500uL 007230 500F-LL-GT 500UL SYRINGE	10,500	11,600	1503	1503									
1-1682-02	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 1 mL 008025 1MDF-LL-GT 1ML SYRINGE	9,000	9,900	1503	1503									
1-1682-03	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 2.5 mL 008425 2.5MDF-LL-GT 2.5ML SYRINGE	11,000	12,100	1503	1503									
1-1682-04	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 5 mL 008762 5MDF-LL-GT 5ML SYRINGE	10,300	11,400	1503	1503									
1-1682-05	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 10 mL 008960 10MDR-LL-GT 10ML SYRINGE	14,200	15,700	1503	1503									
1-1682-06	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 25 mL 009462 25MDR-LL-GT 25ML SYRINGE	34,600	38,100	1503	1503									
1-1682-07	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 50 mL 009660 50MR-LL-GT 50ML SYRINGE	36,700	40,400	1503	1503									
1-1682-08	ガスタイトシリンジ(ルアーロック型) 100 mL 009760 100MR-LL-GT 100ML SYRINGE	51,300	56,500	1503	1503									
1-1687-01	ルアーロック針 針長さ 50 mm 039802 NLL-5/23 LUER NEEDLE PK5	6,300	7,000	1503	1503									
1-1687-02	ルアーロック針 針長さ 50 mm 039803 NLL-5/23H LUER NEEDLE PK2	7,300	8,100	1503	1503									
1-1687-03	ルアーロック針 針長さ 70 mm 039807 NLL-7/23 LUER NEEDLE PK5	7,700	8,500	1503	1503									
1-1687-04	ルアーロック針 針長さ 115 mm 039811 NLL-11.5/23 LUER NEEDLE PK5	7,700	8,500	1503	1503									
1-1687-05	ルアーロック針 針長さ 50 mm 039822 NLL-5/19 LUER NEEDLE PK5	6,800	7,500	1503	1503									
1-1687-06	ルアーロック針 針長さ 50 mm 039823 NLL-5/19H LUER NEEDLE PK2	7,300	8,100	1503	1503									
1-1687-07	ルアーロック針 針長さ 70 mm 039827 NLL-7/19 LUER NEEDLE PK5	8,200	9,100	1503	1503									
1-1687-08	ルアーロック針 針長さ 115 mm 039831 NLL-11.5/19 LUER NEEDLE PK5	8,000	8,800	1503	1503									
1-1687-09	ルアーロック針 針長さ 50 mm 039842 NLL-5/18 LUER NEEDLE PK5	6,000	6,600	1503	1503									
1-1687-10	ルアーロック針 針長さ 70 mm 039847 NLL-7/18 LUER NEEDLE PK5	8,200	9,100	1503	1503									
1-2754-13	高低温循環恒温槽 -30~+200°C CP-300F	900,000	1,279,000	99	99									
1-2953-01	ハイブリッド風速表示計 TFV-01	14,800	20,800	770	770									
1-2953-11	ハイブリッド風速表示計 外部センサー	9,800	13,300	770	770									
1-299-01	高速スタンプミル ANS-143PL	414,300	425,000	350	350									
1-299-02	高速スタンプミル ANS-143PS	492,300	503,000	350	350									
1-300-01	自動乳鉢 ANM-150	325,000	358,000	349	349									
1-300-02	自動乳鉢 ANM-200	344,500	376,000	349	349									
1-300-03	自動乳鉢 AMM-140D	642,500	678,000	349	349									
1-3097-01	低温恒温器 LU-114	650,000	680,000				57							
1-3959-11	ポットミル回転台 570×520×740mm NT-1S-RM	165,000	209,000	330	330									
1-3959-12	ポットミル回転台 970×520×745mm NT-2S-RM	231,000	308,000	330	330									
1-3959-13	ポットミル回転台 NT-1S-RMIT	276,000	352,000	330	330									
1-3959-14	ポットミル回転台 NT-2S-RMIT	341,000	451,000	330	330									
1-3961-21	小型電気炉 NHK-120BS-II	138,000	148,000	165	165									
1-3962-21	小型電気炉 mini-BS I イエロー	53,800	59,800	164	164									
1-3962-22	小型電気炉 mini-BS I ブラック	53,800	59,800	164	164									
1-4424-21	卓上小型電気炉 NHK-170AF	315,000	320,000	165	165									
1-4424-22	卓上小型電気炉 NHK-170AFK	322,000	327,000	165	165									
1-4424-23	卓上小型電気炉 NHK-170AFG	387,000	392,000	165	165									
1-5391-11	酸欠警報ユニット センサー内蔵型 回転灯直付け OM-25MF01-PRB	135,400	146,500	733	733									
1-5391-12	酸欠警報ユニット センサー内蔵型 回転灯ケーブル付け(10m) OM-25MF01-PRB10	145,400	157,500	733	733									
1-5391-23	酸素警報ユニット OM-25MF10-PRB	147,400	158,500	733	733									
1-5391-24	酸素警報ユニット OM-25MF10-PRB10	157,400	169,500	733	733									
1-5664-05	酸素モニタ(OXYMAN) センサー内蔵型 OM-25MP01	98,000	107,800	731	731									
1-5664-11	酸素モニタ(OXYMAN) 壁掛けブラケット	2,800	3,800	731	731									
1-5664-12	酸素モニタ(OXYMAN) 携帯用ケース ソフトケース	4,800	6,000	731	731									
1-5664-13	酸素モニタ(OXYMAN) AC/DCアダプタ	3,000	4,800	731	731									
1-5664-15	酸素モニタ(OXYMAN) センサ用受金具	4,800	6,800	731	731									
1-5664-16	酸素モニタ(OXYMAN) パソコン用通信ケーブル2m(専用ソフトウェア付き)	8,800	18,800	731	731									
1-5664-21	酸素モニタ(OXYMAN) センサー内蔵型 OM-25MF01	75,000	80,000	731	731									
1-5664-23	酸素モニタ OM-25MP11	138,000	151,800	731	731									
1-5664-24	酸素モニタ OM-25MP20	148,000	162,800	731	731									
1-5664-26	酸素モニタ OM-25MP10	110,000	121,000	731	731									

2023年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタロ グ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
2-9874-17	inlabScience用ケーブル	7,600	7,900				207							
3-270-01	トリオニック耐酸性グローブ 6インチ 12双入 517316	18,500	19,600	2896	2896									
3-270-02	トリオニック耐酸性グローブ 7インチ 12双入 517317	18,500	19,600	2896	2896									
3-270-03	トリオニック耐酸性グローブ 8インチ 12双入 517318	18,500	19,600	2896	2896									
3-270-04	トリオニック耐酸性グローブ 9インチ 12双入 517319	18,500	19,600	2896	2896									
3-270-06	トリオニック耐酸性グローブ 11インチ 12双入 517311	18,500	19,600	2896	2896									
3-4640-31	缶deポローニャ プレーン	33,120	33,800									276		
3-4640-32	缶deポローニャ メープル	33,120	33,800									276		
3-4640-33	缶deポローニャ チョコ	33,120	33,800									276		
3-4640-34	缶deポローニャ 3種アソートセット	33,120	33,800									276		
3-4647-02	災害用レトルト食品 カレーごはん 50袋入 7043402	22,500	25,000									277		
3-4647-03	災害用レトルト食品 中華ごはん 50袋入 7043403	22,500	25,000									277		
3-4647-06	災害用レトルト食品 かぼちゃがゆ 50袋入 7043406	22,500	25,000									277		
3-4647-08	災害用レトルト食品 野菜スープ 50袋入 7043408	22,500	25,000									277		
3-4647-09	災害用レトルト食品 クリームスープ 50袋入 7043409	22,500	25,000									277		
3-4750-01-20	防水デジタル温度計 校正証明書付き GT-285WP	17,300	16,000	589	589									
3-4758-11	紙針式ホットキス用替紙針(ホワイト) PH-S309/W	880	1,050				287							
3-4758-12	紙針式ホットキス用替紙針(ブルー) PH-S309/B	880	1,050				287							
3-616-01	電動ふるい ANF-30	246,700	268,000	353	353									
3-7218-11	集塵機用 ポリ袋(600×640×0.04mm)	820	990								31			
3-7218-12	集塵機用 粉じん用ダストバック 30700157	3,300	3,600								31			
3-7218-13	集塵機用 カートリッジフィルター(ウオッシュアブルタイプ)	4,900	5,400								31			
3-7218-14	集塵機用 カートリッジフィルター	4,400	4,800								31			
3-7218-15	集塵機用 スポンジフィルター	480	650								31			
3-7315-04	吸収缶(2個入)有機ガス用(S1ろ過材付) 防毒マスク面体 防塵マスク兼用 6001/5911-S1	2,540	2,610								16			
3-7315-05	吸収缶(2個入)有機・ハロゲン・亜硫酸・酸性ガス用(S1ろ過材付) 防毒マスク面体 防塵マスク兼用 6002/5911-S1	4,270	4,390								16			
3-7315-06	吸収缶(2個入)アンモニアガス用 防毒マスク面体 防塵マスク兼用 6004 OHSP	3,330	3,430								16			
3-7315-07	吸収缶(2個入)有機ガス用(L3ろ過材付) 防毒マスク面体 防塵マスク兼用 60921-L3	5,290	5,440								16			
3-7315-09	吸収缶(2個入)臭化メチル用・ヨウ化メチル用 防毒マスク面体 防塵マスク兼用 60928J-L3	8,070	8,320								16			
3-7678-01	ビグ(R)ポリモジュラスビルデックキ 660×660×146 mm PAK524	84,300	92,700	3017	3017				401					
3-7678-02	ビグ(R)ポリモジュラスビルデックキ 660×1320×146 mm PAK529	118,800	131,000	3017	3017				401					
3-7678-03	ビグ(R)ポリモジュラスビルデックキ 1320×1320×146 mm PAK531	150,700	166,000	3017	3017				401					
3-7678-11	ビグ(R)ポリモジュラスビルデックキ用 ランプ 735×965×149 mm PAK538	145,000	174,000	3017	3017				401					
3-8562-01	ビグ(R)リベアパティ 補修用接着エポキシパテ Φ20×180mm 6本入 PTY202	16,300	18,500	2441	2441									
3-8564-01	ビグ(R)マット ミディアムウェイト 1袋(10枚入) MAT154A10P	2,860	3,100	3011	3011									
3-9813-01	実体顕微鏡(エビデント) SZ61-SET	168,000	184,000	911	911									
3-9813-02	実体顕微鏡(エビデント)用LED照明 SZ-LW61-1-6	60,000	63,600	911	911									
4-1285-01	簡易式長靴洗浄機 BL-1	600,000	630,000					27						
4-1304-01	キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 55g 50枚入 A55	550	700	2488	2488	435				117	28	84		10
4-1304-03	キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 85g 50枚入 A85	820	1,000	2488	2488	435				117	28	84		10
4-1304-04	キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 120g 50枚入 A120	1,080	1,350	2488	2488	435				117	28	84		10
4-1304-31	キャッチワイプ A55 50枚(滅菌済み)	1,150	1,300	2488	2488									
4-1304-33	キャッチワイプ A85 50枚(滅菌済み)	1,430	1,650	2488	2488									
4-1304-34	キャッチワイプ A120 50枚(滅菌済み)	2,050	2,300	2488	2488									
4-1304-51	キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 55g 900枚入 A55	9,000	11,000	2488	2488	435				117	28	84		10
4-1304-53	キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 85g 900枚入 A85	13,500	16,000	2488	2488	435				117	28	84		10
4-1304-54	キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 120g 900枚入 A120	17,500	21,000	2488	2488	435				117	28	84		10
4-2463-04	デンケーター(PP/PC製) Φ300mm 300	22,700	19,800	1183	1183									
4-3711-01	自動乳鉢 ANM-150KH	465,400	497,000	349	349									
4-3711-02	自動乳鉢 ANM-200KH	483,900	516,000	349	349									
4-3711-03	自動乳鉢 ALM-150KH	485,700	520,000	349	349									
4-3711-04	自動乳鉢 ALM-200KH	520,900	555,000	349	349									
4-3711-05	自動乳鉢 AMM-140DKH	783,500	816,000	349	349									
4-3712-02	卓上型電気炉 NHK-200AFK	405,000	425,000	165	165									
4-3712-03	卓上型電気炉 NHK-200AFG	476,000	489,000	165	165									
4-5264-01	万能採水器 S-2L	136,000	150,000	712	712									
5-5600-11	電磁ふるい振とう機 湿式用頭蓋(ふるい用)	145,000	156,000	353	353									
5-5600-13	ふるい振とう機 湿式用受皿(ふるい用)	72,000	77,200	353	353									
5-5600-15	電磁ふるい振とう機 留金カバナー 粉碎機用	88,000	94,300	353	353									
5-5600-16	電磁ふるい振とう機 メーラー乳鉢 粉碎機用	380,000	408,000	353	353									
5-5600-17	電磁ふるい振とう機 メーラーボール(粉碎機用) φ70mm	180,000	193,000	353	353									
5-5600-18	電磁ふるい振とう機 メーラーボール(粉碎機用) φ50mm	137,000	147,000	353	353									
5-5600-41	電磁ふるい振とう機 AC100~120V spartan	412,500	455,000	353	353									
5-5600-42	電磁ふるい振とう機 AC100~120V pro	528,000	583,000	353	353									
5-5600-43	電磁ふるい振とう機 AC100~120V BASIC	385,000	425,000	353	353									
5-5600-51	電磁ふるい振とう機 AC200~240V spartan	412,500	455,000	353	353									
5-5600-52	電磁ふるい振とう機 AC200~240V pro	528,000	583,000	353	353									
5-5600-53	電磁ふるい振とう機 AC200~240V BASIC	385,000	425,000	353	353									
5-5650-11	卓上型ボットミル回転台 ANZ-52D	200,000	220,000	330	330									
61-0084-08	医療機関向卓上型超音波洗浄機MD-10S	254,000	305,000			-								
61-0084-09	医療機関向卓上型超音波洗浄機MD-18S	387,000	465,000			-								
61-0084-10	医療機関向卓上型超音波洗浄機MD-30S	451,000	542,000			-								
61-3592-28	ビグ(R)マット ミディアムウェイト 1箱(100枚入) MAT154A	25,700	27,700	3011	3011									
61-3592-47	ビググリッピーマット MAT32100	64,900	73,000	3014	3014									
61-3592-48	ビググリッピーマット MAT3250	38,400	43,000	3014	3014									
61-3592-50	ビグマンモスグリーンポリバックマット MAT295	65,000	71,800	3014	3014									
61-3592-51	ビググリッピーマンモスグリーンマット MAT297	68,800	77,300	3014	3014									
61-3592-52	ビググリッピーマンモスグリーンマット MAT298	40,600	45,300	3014	3014									
61-3592-87	ビグ(R)油専用エコノミーマット 100枚入 MAT403A_JPA	28,500	30,800	3013	3013									
61-3592-88	ビグ油専用エコノミーマット MAT415A	19,900	21,500	3013	3013									
61-3592-89	ビグ(R)油専用エコノミーマット 200枚入 MAT423A	34,500	37,300	3013	3013									
61-3592-91	ビグ油専用エコノミーマット MAT401A	55,000	59,400	3013	3013									
61-3592-92	ビグ(R)油専用エコノミーマット 100枚入 MAT454	23,300	25,200	3013	3013									
61-3593-26	ハズマットビグソックス 124CR	48,200	50,600	3016	3016									
61-3593-27	ハズマットビグソックス PIG301	63,100	66,300	3016	3016									
61-3593-28	ハズマットビグソックス HA1010	58,500	61,400	3016	3016									
61-3593-50	ビグクリアスビルキット KIT274	15,000	16,200	3015	3015									
61-3593-51	ビグクリアスビルキット KIT470	17,800	19,200	3015	3015									
61-3593-52	ビグクリアスビルキット KIT367	21,300	23,000	3015	3015									
61-3593-62	ビグ(R)リベアパティ 補修用接着エポキシパテ Φ20×180mm 12本入 PTY201	30,400	34,500	2441	2441									
61-3593-64	ビグ(R)リベアパティ 補修用接着エポキシパテ Φ20×40mm 40個入 PTY230	30,400	34,500	2441	2441									
61-3697-03	有線テンキーボード Sサイズ メンブレン 高耐久 ブラック TK-TCM013BK	2,280	2,560	2584	2584									
62-2064-26	快步主義L011 ピンクST 21.5 KS20524 ピンクST 21.5	5,900	6,300			-								
62-2064-27	快步主義L011 ピンクST 22.0 KS20524 ピンクST 22.0	5,900	6,300			-								
62-2064-28	快步主義L011 ピンクST 22.5 KS20524 ピンクST 22.5	5,900	6,300			-								
62-2064-29	快步主義L011 ピンクST 23.0 KS20524 ピンクST 23.0	5,900	6,300			-								
62-2064-30	快步主義L011 ピンクST 23.5 KS20524 ピンクST 23.5	5,900	6,300			-								
62-2064-31	快步主義L011 ピンクST 24.0 KS20524 ピンクST 24.0	5,900	6,300			-								
62-2064-32	快步主義L011 ピンクST 24.5 KS20524 ピンクST 24.5	5,900	6,300			-								
62-2064-33	快步主義L011 ピンクST 25.0 KS20524 ピンクST 25.0	5,900	6,300			-								
62-2693-72	らくらく汚物処理キット T31100	4,670	4,980											
62-4883-30	ビグ油専用エコノミーマット MAT45410P	2,500	2,730	3013	3013									13
62-8603-14	2.4GHzワイヤレステンキーパッド ブラック TK-TDM017BK</													

2023年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタロ グ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
65-1682-38	ベスキチンW(SP) BC-W-SP-S 5枚入 40804	6,300	6,930			-								
65-1682-39	ベスキチンW(SP) BC-W-SP-M 5枚入 40805	12,600	13,860			-								
65-1682-40	ベスキチンW(SP) BC-W-SP-L 5枚入 40806	30,250	33,280			-								
65-1682-41	ベスキチンW(SP) BC-W-SP-LL 2枚入 40807	25,200	27,720			-								
65-1682-42	ベスキチンW-A BC-W-A-S 10枚入 40808	10,000	11,000			-								
65-1682-43	ベスキチンW-A BC-W-A 10枚入 40809	31,500	34,650			-								
65-1682-44	ベスキチンF BC-F 10枚入 40810	26,300	28,930			-								
65-1682-45	ベスキチンF BC-F-D 10枚入 40812	52,500	57,750			-								
65-8716-44	アサヒフットケア 001 ホワイト 22.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-45	アサヒフットケア 001 ホワイト 22.5cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-46	アサヒフットケア 001 ホワイト 23.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-47	アサヒフットケア 001 ホワイト 23.5cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-48	アサヒフットケア 001 ホワイト 24.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-49	アサヒフットケア 001 ホワイト 24.5cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-50	アサヒフットケア 001 ホワイト 25.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-51	アサヒフットケア 001 ホワイト 25.5cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-52	アサヒフットケア 001 ホワイト 26.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-53	アサヒフットケア 001 ホワイト 26.5cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-54	アサヒフットケア 001 ホワイト 27.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-55	アサヒフットケア 001 ホワイト 28.0cm AFC001	8,000	8,800			-								
65-8716-80	アサヒフットケア 002 ホワイト 22.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-81	アサヒフットケア 002 ホワイト 22.5cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-82	アサヒフットケア 002 ホワイト 23.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-83	アサヒフットケア 002 ホワイト 23.5cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-84	アサヒフットケア 002 ホワイト 24.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-85	アサヒフットケア 002 ホワイト 24.5cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-86	アサヒフットケア 002 ホワイト 25.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-87	アサヒフットケア 002 ホワイト 25.5cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-88	アサヒフットケア 002 ホワイト 26.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-89	アサヒフットケア 002 ホワイト 26.5cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-90	アサヒフットケア 002 ホワイト 27.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8716-91	アサヒフットケア 002 ホワイト 28.0cm AFC002	8,000	8,800			-								
65-8717-05	アサヒフットケア 003 ホワイト 22.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-06	アサヒフットケア 003 ホワイト 22.5cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-07	アサヒフットケア 003 ホワイト 23.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-08	アサヒフットケア 003 ホワイト 23.5cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-09	アサヒフットケア 003 ホワイト 24.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-10	アサヒフットケア 003 ホワイト 24.5cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-11	アサヒフットケア 003 ホワイト 25.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-12	アサヒフットケア 003 ホワイト 25.5cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-13	アサヒフットケア 003 ホワイト 26.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-14	アサヒフットケア 003 ホワイト 26.5cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-15	アサヒフットケア 003 ホワイト 27.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-16	アサヒフットケア 003 ホワイト 28.0cm AFC003	8,000	8,800			-								
65-8717-29	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 22.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-30	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 22.5cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-31	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 23.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-32	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 23.5cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-33	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 24.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-34	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 24.5cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-35	快歩主義 L011-5E グレージュ柄 25.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-36	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 22.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-37	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 22.5cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-38	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 23.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-39	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 23.5cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-40	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 24.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-41	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 24.5cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-42	快歩主義 L011-5E ピンクストレッチ 25.0cm KHS L011-5E	5,900	6,300			-								
65-8717-51	快歩主義 L011 グレージュ柄 21.5cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-52	快歩主義 L011 グレージュ柄 22.0cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-53	快歩主義 L011 グレージュ柄 22.5cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-54	快歩主義 L011 グレージュ柄 23.0cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-55	快歩主義 L011 グレージュ柄 23.5cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-56	快歩主義 L011 グレージュ柄 24.0cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-57	快歩主義 L011 グレージュ柄 24.5cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8717-58	快歩主義 L011 グレージュ柄 25.0cm KHS L011	5,900	6,300			-								
65-8727-31	自動手指殺菌乾燥器 クリアレディ CL-1919	264,000	238,000			-								
65-9544-30	エアリーブ クリア 鼻用 100枚入 21250	3,360	3,700			-								
65-9544-31	エアリーブ クリア 頬用 100枚入 21251	2,940	3,240			-								
65-9544-32	エアリーブ 不織布 鼻用 100枚入 21252	2,940	3,240			-								
65-9544-33	エアリーブ 不織布 頬用 100枚入 21253	2,630	2,900			-								
67-2182-88	ワイブオール メディカルタオル 4つ折り 50枚×18袋入 60553	13,680	15,120			-								
7-1177-13	スタイルスタンダードF01 ブラウン YS-AV08A	9,800	12,600			-								
7-1177-14	スタイルスタンダードF01 ライトグレー YS-AV14A	9,800	12,600			-								
7-1177-15	スタイルスタンダードF01 グレー YS-AV23A	9,800	12,600			-								
7-1177-16	スタイルスタンダードF01 ライトベージュ YS-AV21A	9,800	12,600			-								
7-1177-17	スタイルスタンダードF01 ライトピンク YS-AV05A	9,800	12,600			-								
7-1762-01	快歩主義 M003 オーク 24cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1762-02	快歩主義 M003 オーク 24.5cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1762-03	快歩主義 M003 オーク 25cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1762-04	快歩主義 M003 オーク 25.5cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1762-05	快歩主義 M003 オーク 26cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1762-06	快歩主義 M003 オーク 26.5cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1762-07	快歩主義 M003 オーク 27cm KS19731	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-02	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 22.0 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-03	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 22.5 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-04	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 23.0 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-05	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 23.5 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-06	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 24.0 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-07	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 24.5 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1811-08	快歩主義 L011-5E レンガストレッチ 25.0 KS23141	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-02	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 22.0 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-03	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 22.5 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-04	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 23.0 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-05	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 23.5 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-06	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 24.0 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-07	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 24.5 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1812-08	快歩主義 L011-5E オークストレッチ 25.0 KS23142	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-02	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 22.0 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-03	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 22.5 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-04	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 23.0 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-05	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 23.5 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-06	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 24.0 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-07	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 24.5 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1813-08	快歩主義 L011-5E ブラックストレッチ 25.0 KS23143	5,900	6,300			1988						253		
7-1814-02	快歩主義 L011-5E ブラックスームス 22.0 KS231													

2023年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
7-2642-04	吸引カテーテル 10FR 黒 50本 23606	3,700	4,070			1467						478		
7-2642-05	吸引カテーテル 12FR 白 50本 23654	3,700	4,070			1467						478		
7-2642-06	吸引カテーテル 14FR 緑 50本 23655	3,700	4,070			1467						478		
7-2642-07	吸引カテーテル 16FR 橙色 50本 23656	3,700	4,070			1467						478		
7-2642-08	吸引カテーテル 18FR 赤 50本 23657	3,700	4,070			1467						478		
7-2810-01	PCカート ストレッチダブル 透明 KC-1203C	118,000	128,000			156								
7-2810-02	PCカート ストレッチダブル ピンク KC-1203P	118,000	128,000			156								
7-2810-11	PCカート ストレッチダブル用サイドネット KC-1110	1,000	1,200			156								
7-3484-01	ディスコフィックスCマニホールド 板なしタイプ 2連(白・青) 17518	28,880	23,900			1422								
7-3484-02	ディスコフィックスCマニホールド 板なしタイプ 3連(赤・緑・青) 17519	42,000	36,000			1422								
7-3484-03	ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ 3連(青・黄・赤) 17520	52,500	45,000			1422								
7-3484-04	ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ 3連(青・青・青) 17521	52,500	45,000			1422								
7-3484-05	ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ 5連(赤・緑・白・黄・青) 17522	67,200	57,600			1422								
7-3485-01	セーフローバルブ 46200	9,450	9,480			1422								
7-3485-12	セーフローバルブ チューブセット 100個入 54756	33,600	35,000			1422								
7-3485-14	セーフローバルブ 一方弁付EXチューブセット 100個入 4097148N	100,000	105,000			1422								
7-3488-05	ディスコフィックスC三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ100mm 1箱(50個入) 17512	13,130	11,300			1422								
7-3488-06	ディスコフィックスC三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ250mm 1箱(50個入) 17513	14,700	12,700			1422								
7-3488-07	ディスコフィックスC三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ500mm 1箱(50個入) 17514	16,800	14,700			1422								
7-3488-08	ディスコフィックスC三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ750mm 1箱(50個入) 17515	21,000	18,000			1422								
7-3488-09	ディスコフィックスC三方活栓 青 3バー 360° 延長チューブ1000mm 1箱(50個入) 17516	23,630	20,300			1422								
7-3488-10	ディスコフィックスC三方活栓 白 3バー 360° 延長チューブ100mm 1箱(50個入) 17517	13,130	11,300			1422								
7-3687-01	加圧ポンプ/加圧バッグCS 加圧ポンプ	12,600	13,860									459		
7-3848-01	ウォーターメイト 30P	900	1,000									24		
7-3848-02	ウォーターメイト アップル30P	900	1,000									24		
7-3848-03	ウォーターメイト 600G	1,200	1,290									24		
7-3848-04	ウォーターメイト アップル600G	1,200	1,290									24		
7-4356-01	屋内用すべり止めテープ 1302-2600	1,000	1,300									140		
7-4356-02	屋内用すべり止めテープ 1302-4000	4,350	4,600									140		
7-4424-01	ホットメイト はちみつレモン	640	680									18		
7-4424-02	ホットメイト しょうが湯	640	680									18		
7-4679-01	カテラン針 18G 70mm RB 2002	2,370	2,610			1413								
7-4679-02	カテラン針 19G 70mm RB 2021	2,370	2,610			1413								
7-4679-03	カテラン針 20G 70mm RB 2005	2,370	2,610			1413								
7-4679-04	カテラン針 21G 60mm RB 2006	2,100	2,310			1413								
7-4679-05	カテラン針 21G 70mm RB 2007	2,370	2,610			1413								
7-4679-06	カテラン針 22G 60mm RB 2009	2,100	2,310			1413								
7-4679-07	カテラン針 22G 60mm SB 2016	2,100	2,310			1413								
7-4679-08	カテラン針 22G 70mm RB 2010	2,370	2,610			1413								
7-4679-09	カテラン針 22G 70mm SB 2017	2,370	2,610			1413								
7-4679-10	カテラン針 23G 60mm RB 2022	2,100	2,310			1413								
7-4679-11	カテラン針 23G 60mm SB 2024	2,100	2,310			1413								
7-4679-12	カテラン針 23G 70mm RB 2023	2,370	2,610			1413								
7-4681-01	PSVセット(翼状針) ソフトコネクタ 18G 3/4(19mm) 04-018	4,750	5,230			1415								
7-4681-02	PSVセット(翼状針) ソフトコネクタ 19G 3/4(19mm) 04-009	4,750	5,230			1415								
7-4685-01	連結管 びん針(金属)タイプ 50本入 15005	2,900	3,190			1419								
7-4685-02	連結管 びん針(プラスチック)タイプ 50本入 15006	2,650	2,920			1419								
7-4685-03	連結管 びん針(プラスチック)、クランプ付タイプ 50本入 15018	3,150	3,470			1419								
7-4787-01	真空採血管用ホルダー 採血針付き 21G 32363	1,940	2,140			1418								
7-4787-02	真空採血管用ホルダー 採血針付き 22G 32364	1,940	2,140			1418								
7-4787-03	真空採血管用ホルダー 採血針付き(フラッシュバック) 21G 32365	2,210	2,440			1418								
7-4787-04	真空採血管用ホルダー 採血針付き(フラッシュバック) 22G 32366	2,210	2,440			1418								
7-4787-05	真空採血管用ホルダー ルアアダプター付き 33151	1,950	2,140			1418								
7-4787-06	真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き 21G 32380	3,800	4,180			1418								
7-4787-07	真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き 22G 32381	3,800	4,180			1418								
7-4787-08	真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き 23G 32383	3,800	4,180			1418								
7-4787-09	真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き 21G 32384	3,800	4,180			1418								
7-4787-10	真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き 22G 32385	3,800	4,180			1418								
7-5338-01	40柄プリント千代紙 23-1986	900	950									333		
7-5581-01	らくらくゴックン おかゆ・ミキサー 食用	3,900	4,200									36		
7-5581-11	らくらくゴックン用取替ノズルゴム(L)	300	400									36		
7-5582-01	スポンジ 90 x Φ28mm NS-1	500	600									32		
7-5582-02	スポンジ 90 x 25 x 15mm NS-2	300	400									32		
7-5582-03	スポンジ 90 x Φ18mm NS-18	300	400									32		
7-5582-04	スポンジ 90 x Φ28mm NS-28	500	600									32		
7-577-12	メディカルボックス 専用スタンド KH-979	42,000	52,000			595								
7-5856-02	友禅千代紙 83-0611	800	850									333		
7-5927-01	快歩主義 L168RS KS30171-SS-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-5927-02	快歩主義 L168RS KS30171-S-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-5927-03	快歩主義 L168RS KS30171-M-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-5927-04	快歩主義 L168RS KS30171-L-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-5927-05	快歩主義 L168RS KS30171-LL-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-5947-01	快歩主義 L168RS KS30172-SS-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-5947-02	快歩主義 L168RS KS30172-S-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-5947-03	快歩主義 L168RS KS30172-M-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-5947-04	快歩主義 L168RS KS30172-L-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-5947-05	快歩主義 L168RS KS30172-LL-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-5981-01	快歩主義 L168RS KS30173-SS-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-5981-02	快歩主義 L168RS KS30173-S-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-5981-03	快歩主義 L168RS KS30173-M-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-5981-04	快歩主義 L168RS KS30173-L-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-5981-05	快歩主義 L168RS KS30173-LL-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-5996-01	快歩主義 L168RS KS30174-SS-グレー	3,900	4,300									253		
7-5996-02	快歩主義 L168RS KS30174-S-グレー	3,900	4,300									253		
7-5996-03	快歩主義 L168RS KS30174-M-グレー	3,900	4,300									253		
7-5996-04	快歩主義 L168RS KS30174-L-グレー	3,900	4,300									253		
7-5996-05	快歩主義 L168RS KS30174-LL-グレー	3,900	4,300									253		
7-6029-01	快歩主義 167RS KS30161-SS-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-6029-02	快歩主義 167RS KS30161-S-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-6029-03	快歩主義 167RS KS30161-M-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-6029-04	快歩主義 167RS KS30161-L-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-6029-05	快歩主義 167RS KS30161-LL-スイートピンク	3,900	4,300									253		
7-6030-01	快歩主義 167RS KS30162-SS-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-6030-02	快歩主義 167RS KS30162-S-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-6030-03	快歩主義 167RS KS30162-M-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-6030-04	快歩主義 167RS KS30162-L-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-6030-05	快歩主義 167RS KS30162-LL-パウダーブルー	3,900	4,300									253		
7-6031-01	快歩主義 167RS KS30163-SS-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-6031-02	快歩主義 167RS KS30163-S-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-6031-03	快歩主義 167RS KS30163-M-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-6031-04	快歩主義 167RS KS30163-L-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-6031-05	快歩主義 167RS KS30163-LL-ネイビー	3,900	4,300									253		
7-6054-01	快歩主義 167RS KS30164-SS-グレー	3,900	4,300									253		
7-6054-02	快歩主義 167RS KS30164-S-グレー	3,900	4,300									253		
7-6054-03	快歩主義 167RS KS30164-M-グレー	3,900	4,300									253		
7-6054-04	快歩主義 167RS KS30164-L-グレー	3,900	4,300									253		
7-6054-05	快歩主義 167RS KS30164-LL-グレー	3,900	4,300									253		
7-6445-01	デッキシューズ アサヒ													

2023年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タロ グ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
7-6446-12	デッキシューズ アサヒ501 ネイビー 27.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6446-13	デッキシューズ アサヒ501 ネイビー 28.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-01	デッキシューズ アサヒ501 グレー 22.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-02	デッキシューズ アサヒ501 グレー 22.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-03	デッキシューズ アサヒ501 グレー 23.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-04	デッキシューズ アサヒ501 グレー 23.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-05	デッキシューズ アサヒ501 グレー 24.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-06	デッキシューズ アサヒ501 グレー 24.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-07	デッキシューズ アサヒ501 グレー 25.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-08	デッキシューズ アサヒ501 グレー 25.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-09	デッキシューズ アサヒ501 グレー 26.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-10	デッキシューズ アサヒ501 グレー 26.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-11	デッキシューズ アサヒ501 グレー 27.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-12	デッキシューズ アサヒ501 グレー 27.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6447-13	デッキシューズ アサヒ501 グレー 28.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-01	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 22.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-02	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 22.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-03	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 23.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-04	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 23.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-05	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 24.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-06	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 24.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-07	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 25.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-08	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 25.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-09	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 26.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-10	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 26.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-11	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 27.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-12	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 27.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6448-13	デッキシューズ アサヒ501 ブラック 28.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-01	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 22.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-02	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 22.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-03	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 23.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-04	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 23.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-05	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 24.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-06	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 24.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-07	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 25.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-08	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 25.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-09	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 26.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-10	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 26.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-11	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 27.0cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-12	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 27.5cm	3,000	3,500			2053								
7-6449-13	デッキシューズ アサヒ501 ダークネイビー 28.5cm	3,000	3,500			2053								
7-7224-12	鼻水吸引器ベベキュア bebecure 専用バッテリー	8,000	9,350			1214								
7-7224-31	鼻水吸引器ベベキュア bebecure 充電器セット	10,800	12,620			1214								
7-771-04	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 22G 32mm 10本入 09-079	1,580	1,740			1416						456		
7-771-05	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 24G 25mm 10本入 09-080	1,580	1,740			1416						456		
7-771-06	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 24G 19mm 10本入 09-081	1,580	1,740			1416						456		
7-772-01	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 16G 32mm 50本入 09-026	7,350	8,090			1416								
7-772-02	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 16G 63mm 50本入 09-027	7,350	8,090			1416								
7-772-03	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 18G 32mm 50本入 09-028	7,350	8,090			1416								
7-772-04	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 18G 50mm 50本入 09-029	7,350	8,090			1416								
7-772-05	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 18G 63mm 50本入 09-030	7,350	8,090			1416								
7-772-06	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 20G 32mm 50本入 09-031	7,350	8,090			1416								
7-772-07	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 20G 50mm 50本入 09-032	7,350	8,090			1416								
7-772-08	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 22G 25mm 50本入 09-033	7,350	8,090			1416								
7-772-09	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 22G 32mm 50本入 09-034	7,350	8,090			1416								
7-772-10	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 24G 25mm 50本入 09-035	7,350	8,090			1416								
7-772-11	セーフレットキヤスPU(静脈留置針) 24G 19mm 50本入 09-036	7,350	8,090			1416								
7-777-22	電動鼻水吸引器(カシュウ)TS-200専用バッテリーケース	2,900	3,800			1213								
7-7897-01	mil-kin(見る菌) バクテリア・セルフチェッカー AS-S001	99,800	128,000	932	932									
7-8466-01	与薬カート 9床用 ライトブルー KC-500-01S	186,800	219,680			380							504	
7-8466-02	与薬カート 9床用 ライトグリーン KC-500-01S	186,800	219,680			380							504	
7-8466-03	与薬カート 9床用 ピンク KC-500-01S	186,800	219,680			380							504	
7-8466-04	与薬カート 9床用 ホワイト KC-500-01S	186,800	219,680			380							504	
7-8467-01	与薬カート 11床用 ライトブルー KC-501-01S	213,200	256,720			380							504	
7-8467-02	与薬カート 11床用 ライトグリーン KC-501-01S	213,200	256,720			380							504	
7-8467-03	与薬カート 11床用 ピンク KC-501-01S	213,200	256,720			380							504	
7-8467-04	与薬カート 11床用 ホワイト KC-501-01S	213,200	256,720			380							504	
7-8468-01	与薬カート 18床用 ライトブルー KC-502-01S	275,600	321,360			380							504	
7-8468-02	与薬カート 18床用 ライトグリーン KC-502-01S	275,600	321,360			380							504	
7-8468-03	与薬カート 18床用 ピンク KC-502-01S	275,600	321,360			380							504	
7-8468-04	与薬カート 18床用 ホワイト KC-502-01S	275,600	321,360			380							504	
7-8469-01	与薬カート 22床用 ライトブルー KC-503-01S	308,400	365,440			380							504	
7-8469-02	与薬カート 22床用 ライトグリーン KC-503-01S	308,400	365,440			380							504	
7-8469-03	与薬カート 22床用 ピンク KC-503-01S	308,400	365,440			380							504	
7-8469-04	与薬カート 22床用 ホワイト KC-503-01S	308,400	365,440			380							504	
7-8470-01	与薬カート 27床用 ライトブルー KC-504-01S	341,400	393,040			380							504	
7-8470-02	与薬カート 27床用 ライトグリーン KC-504-01S	341,400	393,040			380							504	
7-8470-03	与薬カート 27床用 ピンク KC-504-01S	341,400	393,040			380							504	
7-8470-04	与薬カート 27床用 ホワイト KC-504-01S	341,400	393,040			380							504	
7-8471-01	与薬カート 33床用 ライトブルー KC-505-01S	380,600	444,160			380							504	
7-8471-02	与薬カート 33床用 ライトグリーン KC-505-01S	380,600	444,160			380							504	
7-8471-03	与薬カート 33床用 ピンク KC-505-01S	380,600	444,160			380							504	
7-8471-04	与薬カート 33床用 ホワイト KC-505-01S	380,600	444,160			380							504	
7-8472-01	与薬カート 36床用 ライトブルー KC-506-01S	460,200	524,720			380							504	
7-8472-02	与薬カート 36床用 ライトグリーン KC-506-01S	460,200	524,720			380							504	
7-8472-03	与薬カート 36床用 ピンク KC-506-01S	460,200	524,720			380							504	
7-8472-04	与薬カート 36床用 ホワイト KC-506-01S	460,200	524,720			380							504	
7-8473-01	与薬カート 44床用 ライトブルー KC-507-01S	515,800	612,880			380							504	
7-8473-02	与薬カート 44床用 ライトグリーン KC-507-01S	515,800	612,880			380							504	
7-8473-03	与薬カート 44床用 ピンク KC-507-01S	515,800	612,880			380							504	
7-8473-04	与薬カート 44床用 ホワイト KC-507-01S	515,800	612,880			380							504	
7-8728-11	介護リフト スマイル用ヘッドレスト WL-2	19,800	24,000										3	
7-8728-12	介護リフト スマイル用補助グリップ WL-3	5,000	6,000										3	
7-8728-13	介護リフト スマイル用ニーベルト(膝固定ベルト) WL-5	4,800	5,800										3	
7-8728-21	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) S ホワイト WL-1CS	375,000	425,000										3	
7-8728-22	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) M ホワイト WL-1CM	375,000	425,000										3	
7-8728-23	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) S ブルー WL-1CS	375,000	425,000										3	
7-8728-24	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) M ブルー WL-1CM	375,000	425,000										3	
7-8792-01	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 21.5cm L011	5,900	6,300										253	
7-8792-02	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 22cm L011	5,900	6,300										253	
7-8792-03	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 22.5cm L011	5,900	6,300										253	
7-8792-04	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 23cm L011	5,900	6,300										253	
7-8792-05	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 23.5cm L011	5,900	6,300										253	
7-8792-06	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 24cm L011	5,900	6,300										253	
7-8792-07	リハビリシューズ(快步主義・女性用) レンガストレッチ 24.5cm L011	5,900	6,300					</						

2023年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズピュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タログ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
8-7123-04	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 オークストレッチ 23cm L011	5,900	6,300									253		
8-7123-05	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 オークストレッチ 23.5cm L011	5,900	6,300									253		
8-7123-06	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 オークストレッチ 24cm L011	5,900	6,300									253		
8-7123-07	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 オークストレッチ 24.5cm L011	5,900	6,300									253		
8-7123-08	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 オークストレッチ 25cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-01	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 21.5cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-02	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 22cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-03	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 22.5cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-04	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 23cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-05	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 23.5cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-06	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 24cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-07	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 24.5cm L011	5,900	6,300									253		
8-7124-08	リハビリシューズ 快歩主義・女性用 ブラックストレッチ 25cm L011	5,900	6,300									253		
8-7203-01	快歩主義 M003 ブラック 24cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7203-02	快歩主義 M003 ブラック 24.5cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7203-03	快歩主義 M003 ブラック 25cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7203-04	快歩主義 M003 ブラック 25.5cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7203-05	快歩主義 M003 ブラック 26cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7203-06	快歩主義 M003 ブラック 26.5cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7203-07	快歩主義 M003 ブラック 27cm KS19733	5,900	6,300			1988						253		
8-7494-01	カラー衝立 一連 600×1780 キャスター幅:415 グリーン	22,170	30,900			729								
8-7494-02	カラー衝立 一連 600×1780 キャスター幅:415 クリーム	22,170	30,900			729								
8-7494-03	カラー衝立 一連 600×1780 キャスター幅:415 ピンク	22,170	30,900			729								
8-7494-04	カラー衝立 一連 600×1780 キャスター幅:415 ホワイト	22,170	30,900			729								
8-7494-05	カラー衝立 一連 600×1780 キャスター幅:415 ブルー	22,170	30,900			729								
8-7495-01	カラー衝立 一連 900×1780 キャスター幅:415 グリーン	23,790	33,300			729								
8-7495-02	カラー衝立 一連 900×1780 キャスター幅:415 クリーム	23,790	33,300			729								
8-7495-03	カラー衝立 一連 900×1780 キャスター幅:415 ピンク	23,790	33,300			729								
8-7495-04	カラー衝立 一連 900×1780 キャスター幅:415 ホワイト	23,790	33,300			729								
8-7495-05	カラー衝立 一連 900×1780 キャスター幅:415 ブルー	23,790	33,300			729								
8-7496-01	カラー衝立 一連 1200×1780 キャスター幅:415 グリーン	28,290	38,300			729								
8-7496-02	カラー衝立 一連 1200×1780 キャスター幅:415 クリーム	28,290	38,300			729								
8-7496-03	カラー衝立 一連 1200×1780 キャスター幅:415 ピンク	28,290	38,300			729								
8-7496-04	カラー衝立 一連 1200×1780 キャスター幅:415 ホワイト	28,290	38,300			729								
8-7496-05	カラー衝立 一連 1200×1780 キャスター幅:415 ブルー	28,290	38,300			729								
8-7497-01	カラー衝立 一連 600×1600 キャスター幅:415 グリーン	20,000	27,700			729								
8-7497-02	カラー衝立 一連 600×1600 キャスター幅:415 クリーム	20,000	27,700			729								
8-7497-03	カラー衝立 一連 600×1600 キャスター幅:415 ピンク	20,000	27,700			729								
8-7497-04	カラー衝立 一連 600×1600 キャスター幅:415 ホワイト	20,000	27,700			729								
8-7497-05	カラー衝立 一連 600×1600 キャスター幅:415 ブルー	20,000	27,700			729								
8-7498-01	カラー衝立 一連 900×1600 キャスター幅:415 グリーン	21,540	30,100			729								
8-7498-02	カラー衝立 一連 900×1600 キャスター幅:415 クリーム	21,540	30,100			729								
8-7498-03	カラー衝立 一連 900×1600 キャスター幅:415 ピンク	21,540	30,100			729								
8-7498-04	カラー衝立 一連 900×1600 キャスター幅:415 ホワイト	21,540	30,100			729								
8-7498-05	カラー衝立 一連 900×1600 キャスター幅:415 ブルー	21,540	30,100			729								
8-7499-01	カラー衝立 一連 1200×1600 キャスター幅:415 グリーン	27,150	36,600			729								
8-7499-02	カラー衝立 一連 1200×1600 キャスター幅:415 クリーム	27,150	36,600			729								
8-7499-03	カラー衝立 一連 1200×1600 キャスター幅:415 ピンク	27,150	36,600			729								
8-7499-04	カラー衝立 一連 1200×1600 キャスター幅:415 ホワイト	27,150	36,600			729								
8-7499-05	カラー衝立 一連 1200×1600 キャスター幅:415 ブルー	27,150	36,600			729								
8-7500-01	カラー衝立 連結用 600×1780mm グリーン	20,530	28,200			729								
8-7500-02	カラー衝立 連結用 600×1780mm クリーム	20,530	28,200			729								
8-7500-03	カラー衝立 連結用 600×1780mm ピンク	20,530	28,200			729								
8-7500-04	カラー衝立 連結用 600×1780mm ホワイト	20,530	28,200			729								
8-7500-05	カラー衝立 連結用 600×1780mm ブルー	20,530	28,200			729								
8-7501-01	カラー衝立 連結用 900×1780mm グリーン	22,570	31,700			729								
8-7501-02	カラー衝立 連結用 900×1780mm クリーム	22,570	31,700			729								
8-7501-03	カラー衝立 連結用 900×1780mm ピンク	22,570	31,700			729								
8-7501-04	カラー衝立 連結用 900×1780mm ホワイト	22,570	31,700			729								
8-7501-05	カラー衝立 連結用 900×1780mm ブルー	22,570	31,700			729								
8-7502-01	カラー衝立 連結用 600×1600mm グリーン	18,380	25,600			729								
8-7502-02	カラー衝立 連結用 600×1600mm クリーム	18,380	25,600			729								
8-7502-03	カラー衝立 連結用 600×1600mm ピンク	18,380	25,600			729								
8-7502-04	カラー衝立 連結用 600×1600mm ホワイト	18,380	25,600			729								
8-7502-05	カラー衝立 連結用 600×1600mm ブルー	18,380	25,600			729								
8-7503-01	カラー衝立 連結用 900×1600mm グリーン	20,930	29,500			729								
8-7503-02	カラー衝立 連結用 900×1600mm クリーム	20,930	29,500			729								
8-7503-03	カラー衝立 連結用 900×1600mm ピンク	20,930	29,500			729								
8-7503-04	カラー衝立 連結用 900×1600mm ホワイト	20,930	29,500			729								
8-7503-05	カラー衝立 連結用 900×1600mm ブルー	20,930	29,500			729								
8-9291-11	経腸栄養バッグ ジッパータイプ EOG滅菌済 500mL 25枚入 60-100	10,500	11,550			1429						459		
8-9291-12	経腸栄養バッグ ジッパータイプ EOG滅菌済 1000mL 25枚入 60-101	10,500	11,550			1429						459		
8-9291-13	経腸栄養バッグ ジッパータイプ EOG滅菌済 500mL 25枚入 60-102	9,750	10,730			1429						459		
8-9291-14	経腸栄養バッグ ジッパータイプ EOG滅菌済 1000mL 25枚入 60-103	9,750	10,730			1429						459		
8-9291-15	ニプロEDバッグA ふたタイプ EOG滅菌済 600mL 25枚入 60-220	15,000	16,500			1429						459		
8-9291-16	ニプロEDバッグA ふたタイプ EOG滅菌済 1200mL 25枚入 60-221	15,000	16,500			1429						459		
8-9291-17	ニプロEDバッグA ジッパータイプ EOG滅菌済 1000mL 25枚入 60-224	14,500	15,950			1429						459		
8-9891-11	FC ストップバン(絆創膏) 19×60 レギュラー	480	520			288								
8-9891-12	FC ストップバン(絆創膏) 15×25 ビンポイント	480	520			288								
8-9894-01	創傷パッド(シングルパッド) 75×200mm 7520	3,150	3,310			1389								
8-9894-02	創傷パッド(シングルパッド) 150×150mm 1515	2,840	2,980			1389								
8-9894-03	創傷パッド(シングルパッド) 150×300mm 1530	3,940	4,140			1389								
8-9894-04	創傷パッド(シングルパッド) 200×200mm 2020	1,890	1,980			1389								
8-9894-05	創傷パッド(シングルパッド) 260×300mm 2630	3,150	3,310			1389								
8-9894-06	創傷パッド(シングルパッド) 260×600mm 2660	5,670	6,520			1389								