

2023年10月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、一部の商品につき、2023年11月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となっております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット

2023年11月1日

 **アズワン株式会社**

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
0-3263-03	衝立 CW-56用交換布 900×1210mm クリーム	4,800	5,450			729									
0-3263-04	衝立 CW-56用交換布 900×1210mm ホワイト	4,800	5,450			729									
0-3264-01	衝立 CW-556用交換布 900×1330mm ブルー	4,800	5,450			729									
0-3264-02	衝立 CW-556用交換布 900×1330mm ピンク	4,800	5,450			729									
0-3264-03	衝立 CW-556用交換布 900×1330mm クリーム	4,800	5,450			729									
0-3264-04	衝立 CW-556用交換布 900×1330mm ホワイト	4,800	5,450			729									
0-3265-01	衝立 CW-66用交換布 900×1500mm ブルー	5,000	5,750			729									
0-3265-02	衝立 CW-66用交換布 900×1500mm ピンク	5,000	5,750			729									
0-3265-03	衝立 CW-66用交換布 900×1500mm クリーム	5,000	5,750			729									
0-3265-04	衝立 CW-66用交換布 900×1500mm ホワイト	5,000	5,750			729									
0-3313-01	長椅子(抗菌・防カビ加工) 背付き 1500×610×385/720mm MC-615	68,300	72,000			253									
0-3313-02	長椅子(抗菌・防カビ加工) 背付き 1800×610×385/720mm MC-618	74,000	77,900			253									
0-3313-03	長椅子(抗菌・防カビ加工) 背なし 1500×610×385mm MC-625	44,900	47,100			253									
0-3313-04	長椅子(抗菌・防カビ加工) 背なし 1800×610×385mm MC-628	49,800	52,300			253									
0-3326-01	卓上型アンブルケース 600×210×450mm AS-A	105,000	117,000			320									
0-3326-02	卓上型アンブルケース 600×210×540mm AS-B	117,000	130,000			320									
0-3326-03	卓上型アンブルケース 403×210×450 本体セット AS-AH	74,000	82,000			320									
0-3326-04	卓上型アンブルケース 403×210×540 本体セット AS-BH	84,000	93,000			320									
0-3326-11	卓上型アンブルケース 小型 無色	3,400	3,700			320									
0-3326-12	卓上型アンブルケース 小型 緑色	3,400	3,700			320									
0-3326-13	卓上型アンブルケース 大型 無色	6,400	7,000			320									
0-3326-14	卓上型アンブルケース 大型 緑色	6,400	7,000			320									
0-335-08	衝立[アコーデイオン] 290～1500×360×1800mm ベージュ AS-65E	80,500	84,600			734									
0-335-09	衝立[アコーデイオン] 290～1500×360×1800mm グレー AS-65G	80,500	84,600			734									
0-335-10	衝立[アコーデイオン] 360～1800×360×1800mm ベージュ AS-66E	104,500	110,000			734									
0-335-11	衝立[アコーデイオン] 360～1800×360×1800mm グレー AS-66G	104,500	110,000			734									
0-355-01	貯尿袋 2.5L 1000枚入	34,000	36,000			934									
0-3588-13	A3引出し用仕切り板 A3引出し用仕切板	3,000	3,340	1245	1245	138									
0-3588-14	A4引出し用仕切り板 A4引出し用仕切板	2,300	2,400	1245	1245	138									
0-4071-11	卓上ポリシラー用 補修部品 FS-215-2	5,770	6,350	2503	2503		265								
0-4071-12	卓上ポリシラー用 補修部品 FS-215-5	6,010	6,620	2503	2503		265								
0-4071-13	卓上ポリシラー用 補修部品 FS-315-2	7,180	7,900	2503	2503		265								
0-4071-14	卓上ポリシラー用 補修部品 FS-315-5	7,420	8,170	2503	2503		265								
0-4210-01	クスコ式除菌 ステンレス S	5,250	5,600			1658									
0-4210-02	クスコ式除菌 ステンレス M	5,250	5,600			1658									
0-4210-03	クスコ式除菌 ステンレス L	5,250	5,600			1658									
0-4210-04	クスコ式除菌 ステンレス SS	5,250	5,600			1658									
0-4210-05	クスコ式除菌 ステンレス SSS	5,300	5,600			1658									
0-4480-01	ランドリーカート(フタ付き) 本体 HP7000	39,700	37,600			246						73			
0-4482-01	すべり止めマット	9,000	8,200			1974						139			
0-4554-11	バンフレットラック(A4サイズ対応) PRK2-5	17,100	19,000			256									
0-4554-12	バンフレットラック(A4サイズ対応) PRK1-5	11,700	13,000			256									
0-4554-13	バンフレットラック(A4サイズ対応) PRK3-5	22,400	24,900			256									
0-4556-01	散薬用トレー 16人用 緑・白(NSケースタイプ) NS-16R(16人用)	9,800	10,200			388									
0-4557-04	ステライズロッカー 880×515×1790mm W-02FN	275,000	297,000			438									
0-4558-12	救急ワゴンR3仕切板 小 セット タテ・ヨコ各3枚入	3,200	3,400			1013									
0-4558-13	救急ワゴンR3仕切板 中 セット タテ・ヨコ各3枚入	4,200	4,700			1013									
0-4567-01	尿コップスタンド 12本立	8,900	9,800			932									
0-4567-02	尿コップスタンド 20本立	11,700	12,900			932									
0-4967-03	アクティ バッド併用テープ止めタイプ 1パック(32枚入) S-M	3,800	4,560									111			
0-4967-04	アクティ バッド併用テープ止めタイプ 1パック(30枚入) M-L	3,800	4,560									111			
0-4967-05	アクティ バッド併用テープ止めタイプ 1パック(26枚入) L-LL	3,800	4,560									111			
0-4968-01	アクティ尿とりバッド(男女兼用) 300ふくらフィット 84723	4,680	5,680			1917									
0-4968-02	アクティ尿とりバッド(男女兼用) 84723	800	970									111			
0-4969-21	アクティフラットタイプ 1箱(30枚/パック×6パック入) 84523	8,500	10,200			1917									
0-4969-22	アクティフラットタイプ 1パック(30枚入)	1,200	1,440									111			
0-5071-01	システムスツール ブルー ロータイプ・背無し・キャスター有り TSS-13	41,300	44,500			755									
0-5071-02	システムスツール ライトワイン ロータイプ・背無し・キャスター有り TSS-13	41,300	44,500			755									
0-5071-03	システムスツール ベージュ ロータイプ・背無し・キャスター有り TSS-13	41,300	44,500			755									
0-5072-01	システムスツール ブルー ロータイプ・背付き・キャスター有り TSS-14	45,600	47,400			755									
0-5072-02	システムスツール ライトワイン ロータイプ・背付き・キャスター有り TSS-14	45,600	47,400			755									
0-5072-03	システムスツール ベージュ ロータイプ・背付き・キャスター有り TSS-14	45,600	47,400			755									
0-5074-01	システムスツール ブルー ハイタイプ・背付き・リング付き・キャスター有り TSS-16R	57,100	61,500			755									
0-5074-02	システムスツール ライトワイン ハイタイプ・背付き・リング付き・キャスター有り TSS-16R	57,100	61,500			755									
0-5074-03	システムスツール ベージュ ハイタイプ・背付き・リング付き・キャスター有り TSS-16R	57,100	61,500			755									
0-5076-01	メディファー (圧迫用ハイソックス) 22～24.5cm/ホワイト NE-721	2,300	2,430			2043									
0-5076-02	メディファー (圧迫用ハイソックス) 22～24.5cm/紺 NE-722	2,300	2,430			2043									
0-5076-03	メディファー (圧迫用ハイソックス) 22～24.5cm/グレー NE-723	2,300	2,430			2043									
0-5076-04	メディファー (圧迫用ハイソックス) 22～24.5cm/ベージュ NE-724	2,300	2,430			2043									
0-5077-01	メディファー (圧迫用ハイソックス) 25～27.5cm/ホワイト NE-725	2,300	2,430			2043									
0-5077-02	メディファー (圧迫用ハイソックス) 25～27.5cm/紺 NE-726	2,300	2,430			2043									
0-5077-03	メディファー (圧迫用ハイソックス) 25～27.5cm/グレー NE-727	2,300	2,430			2043									
0-5077-04	メディファー (圧迫用ハイソックス) 25～27.5cm/ベージュ NE-728	2,300	2,430			2043									
0-518-31	エアーマット(ニュースター) ボックスカバー無し	85,000	97,000			-									
0-518-32	エアーマット(ニュースター) ボックスカバー付き	95,000	107,000			-									
0-535-11	足浴器 φ300×180mm	6,500	6,700			1168						124			
0-5504-02	遮眼子 180mm 金属製	2,400	2,800	3111	3111	875									
0-5568-01	ファイバースコープ格納庫ドライ 殺菌灯付 400×400×2000mm DGS-SUV	472,000	488,000			1232									
0-5568-02	ファイバースコープ格納庫ドライ 殺菌灯なし 400×400×2000mm DGS-S	394,000	400,000			1232									
0-5624-01	カルテブック 平テコ型・2穴 グリーン 背幅20mm NS-420-2	2,400	2,200			274									
0-5624-03	カルテブック 平テコ型・2穴 グレー 背幅20mm NS-420-2	2,400	2,200			274									
0-5624-04	カルテブック 平テコ型・2穴 ピンク 背幅20mm NS-420-2	2,400	2,200			274									
0-5624-05	カルテブック 平テコ型・2穴 ブルー 背幅20mm NS-420-2	2,400	2,200			274									
0-5625-01	カルテブック 平テコ型・4穴 グリーン 背幅20mm NS-420-4	2,400	2,200			274									
0-5625-03	カルテブック 平テコ型・4穴 グレー 背幅20mm NS-420-4	2,400	2,200			274									
0-5625-04	カルテブック 平テコ型・4穴 ピンク 背幅20mm NS-420-4	2,400	2,200			274									
0-5625-05	カルテブック 平テコ型・4穴 ブルー 背幅20mm NS-420-4	2,400	2,200			274									
0-5626-01	カルテブック X型・30穴 グリーン 背幅20mm NS-420-30	2,280	2,200			274									
0-5626-03	カルテブック X型・30穴 グレー 背幅20mm NS-420-30	2,280	2,200			274									
0-5627-01	カルテブック ロック型・2穴 グリーン 背幅30mm NS-430-2	2,450	2,400			274									
0-5627-03	カルテブック ロック型・2穴 グレー 背幅30mm NS-430-2	2,450	2,400			274									
0-5627-04	カルテブック ロック型・2穴 ピンク 背幅30mm NS-430-2	2,450	2,400			274									
0-5627-05	カルテブック ロック型・2穴 ブルー 背幅30mm NS-430-2	2,450	2,400			274									
0-5628-01	カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅30mm NS-430-4	2,450	2,400			274									
0-5628-03	カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅30mm NS-430-4	2,450	2,400			274									
0-5628-04	カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅30mm NS-430-4	2,450	2,400			274									
0-5628-05	カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅30mm NS-430-4	2,450	2,400			274									
0-5629-01	カルテブック X型・30穴 グリーン 背幅30mm NS-430-30	2,320	2,400			274									
0-5629-03	カルテブック X型・30穴 グレー 背幅30mm NS-430-30	2,320	2,400			274									
0-5629-04	カルテブック X型・30穴 ピンク 背幅30mm NS-430-30	2,320	2,400			274									
0-5629-05	カルテブック X型・30穴 ブルー 背幅30mm NS-430-30	2,320	2,400			274									
0-5630-01	カルテブック ロック型・2穴 グリーン 背幅40														

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
0-5701-25	診察券入れ(1個) COS-1N	1,320	1,420			260									
0-5701-26	診察券入れ 2連診察券用 COS-2N	2,640	2,830			260									
0-5701-27	診察券入れ 3連診察券用 COS-3N	3,960	4,240			260									
0-5701-28	診察券入れ 4連診察券用 COS-4N	5,280	5,650			260									
0-5701-29	診察券入れ 5連診察券用 COS-5N	6,590	7,050			260									
0-5702-01	文字入札 診察券入れ	1,250	1,380			260									
0-5707-01	洗髪足浴カート 本体 NN-22	427,000	482,000			1944									
0-5719-59	アルティア下段引出ユニット 900×700×1015mm NR-900LS	246,000	238,000			88									
0-5730-52	アルティア上段 ユニット横開き 650×475×350 NU-650D	45,500	39,000			101									
0-5734-01	アルティアトレーセパレーター 548×142mm	1,100	1,170			106									
0-5734-02	アルティアトレーセパレーター 348×142mm	830	930			106									
0-5734-03	アルティアトレーセパレーター 548×67mm	630	740			106									
0-5734-04	アルティアトレーセパレーター 348×67mm	540	630			106									
0-5760-01	カルテブック X型・30穴 グリーン 背幅40mm NS-440-30	2,510	2,600			274									
0-5760-03	カルテブック X型・30穴 グレー 背幅40mm NS-440-30	2,510	2,600			274									
0-5760-04	カルテブック X型・30穴 ピンク 背幅40mm NS-440-30	2,510	2,600			274									
0-5760-05	カルテブック X型・30穴 ブルー 背幅40mm NS-440-30	2,510	2,600			274									
0-584-01	安楽尿器 (男性用)	4,180	4,550			1896						107			
0-584-03	安楽尿器 (男性レシーバー部一式)	1,540	1,670			1896						107			
0-585-01	安楽尿器 (女性用)	4,400	4,760			1896						107			
0-585-02	安楽尿器 (女性レシーバー部一式)	2,390	2,580			1896						107			
0-6054-01	シェルタイ(R)・カラー(伸縮包帯) 2号 10巻入 NE-412	1,200	1,300			1347									
0-6054-02	シェルタイ(R)・カラー(伸縮包帯) 3号 10巻入 NE-413	1,700	1,800			1347									
0-6103-03	散薬トレーカート 951×537×1000mm SK400W	135,000	139,000			376									
0-6103-04	散薬トレーカート 976×537×1000mm シャッター付 SK400WS	265,000	269,000			376									
0-621-05	スチールバンド1個 2.0kg 赤	12,400	8,700			1193						317			
0-6228-01	アクティ尿とりパッド(男女兼用) 450ふつくらフィット 84724	5,940	6,480			1917									
0-6228-02	アクティ尿とりパッド(男女兼用) 84724	900	1,080									111			
0-6246-11	体位固定補助クッション800mm用替えカバー DPC-111-800	3,600	4,000			1754						189			
0-6246-12	体位固定補助クッション400mm用替えカバー DPC-111-400	2,800	3,280			1754						189			
0-6246-13	体位固定補助クッション600mm用替えカバー DPC-111-600	3,300	3,640			1754						189			
0-6622-11	トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm HT2097	29,800	26,800			1887									
0-6630-01	高さ調節機能付きシャワーいす(背無し・座幅515mm) HS4083	10,500	9,500			1953									
0-6630-02	高さ調節機能付きシャワーいす(背付き・座幅515mm) HS4251	11,700	10,600			1953									
0-663-01	テラックスアルミ製便器椅子 530×455×720~820mm 8500	29,800	24,700			1887						101			
0-667-01	便器椅子(折りたたみ式) 530×460×660~760mm 8700	28,700	26,500			1886						101			
0-677-01	与薬車ウィークリー浅型 24床用 870×482×939mm B-24	282,000	328,000			375									
0-677-02	与薬車ウィークリー浅型 36床用 870×482×1273mm B-36	367,000	417,000			375									
0-678-01	与薬車ウィークリー深型 18床用 868×482×916mm A-18	324,000	378,000			375									
0-678-02	与薬車ウィークリー深型 24床用 868×482×1250mm A-24	420,000	492,000			375									
0-6804-11	WA喉頭鏡 ハンドルHPXランプ カートリッジ(電球付) 608125-501	8,000	9,000			1034									
0-6945-11	マジックベルト わさび 45×1200mm	1,400	1,450			1172						320			
0-6945-12	マジックベルト わさび 45×600mm	800	850			1172						320			
0-6945-13	マジックベルト わさび 45×450mm	750	800			1172						320			
0-6945-14	マジックベルト わさび 100×1200mm	2,400	2,700			1172						320			
0-6945-15	マジックベルト わさび 35×500mm	650	750			1172						320			
0-6945-16	マジックベルト わさび 70×1200mm	1,900	2,100			1172						320			
0-6946-11	マジックベルト ピンク 45×1200mm	1,400	1,450			1172						320			
0-6946-12	マジックベルト ピンク 45×600mm	800	850			1172						320			
0-6946-13	マジックベルト ピンク 45×450mm	750	800			1172						320			
0-6946-14	マジックベルト ピンク 100×1200mm	2,400	2,700			1172						320			
0-6946-15	マジックベルト ピンク 35×500mm	650	750			1172						320			
0-6946-16	マジックベルト ピンク 70×1200mm	1,900	2,100			1172						320			
0-7117-11	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 2号 50mm×18m NE-221	2,600	2,830			1095									
0-7117-12	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 3号 75mm×18m NE-222	3,600	3,910			1095									
0-7117-13	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 4号 100mm×18m NE-223	4,600	5,000			1095									
0-7117-14	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 5号 140mm×18m NE-224	5,600	6,080			1095									
0-7117-15	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 8号 200mm×18m NE-225	7,600	8,250			1095									
0-7117-16	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 10号 230mm×18m NE-226	9,600	10,420			1095									
0-7117-17	チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 1号 25mm×18m NE-220	1,800	1,960			1095									
0-7126-01	完全収納ボックス台車(屋内用・小型) NHT-107E	19,400	20,300			250									
0-7126-03	完全収納ボックス台車(屋外用・小型) NHT-107DS	34,400	35,500			250									
0-7192-01	ファイルワゴン 普及型 2段 603×352×980mm BR-2L	27,000	31,100			165									
0-7192-02	ファイルワゴン 普及型 3段 603×352×1279mm BR-3L	37,200	42,800			165									
0-7197-01	クロスバーテーション ホワイト(消臭タイプ) KP-1W	38,000	39,900			735									
0-7197-02	クロスバーテーション ブルー(消臭タイプ) KP-1N	38,000	39,900			735									
0-7197-04	クロスバーテーション ホワイト(抗菌タイプ) KPK-1W	45,100	47,400			735									
0-7197-05	クロスバーテーション グリーン(消臭タイプ) KP-1M	38,000	39,900			735									
0-7197-06	クロスバーテーション オレンジ(消臭タイプ) KP-1DN	38,000	39,900			735									
0-7197-07	クロスバーテーション ダークブラウン(消臭タイプ) KP-1C	38,000	39,900			735									
0-7231-11	ハイチェア NO-41N-Z	29,600	31,800	1039	1039	755									24
0-7238-01	ベンチベッド(ピンク) MWC-93SB(ピンク)	142,000	152,000			254									
0-7264-01	リクライニングシャワーキャリー ALIV	428,000	470,000			1963									
0-7265-21	シャワーキャリー LX-II0	89,000	100,000									132			
0-7312-11	浴室用ガッチリ踏み台 約430×290×150mm ブルー FIC-005B	16,800	17,800			135						131			
0-7312-12	浴室用ガッチリ踏み台 約430×290×150mm ピンク FIC-005P	16,800	17,800			135						135			
0-7312-13	浴室用ガッチリ踏み台 約430×290×200mm ブルー FIC-004B	16,800	17,800			135						135			
0-7312-14	浴室用ガッチリ踏み台 約430×290×200mm ピンク FIC-004P	16,800	17,800			135						135			
0-7379-01	吸引フラットノズル 8.5×34mm	2,000	2,200			1054						479			
0-7391-01	入院患者識別バンド 一般患者向け グリーン SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-02	入院患者識別バンド 一般患者向け ピンク SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-03	入院患者識別バンド 一般患者向け イエロー SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-04	入院患者識別バンド 一般患者向け ホワイト SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-05	入院患者識別バンド 一般患者向け ブルー SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-06	入院患者識別バンド 一般患者向け レッド SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-07	入院患者識別バンド 一般患者向け オレンジ SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7391-08	入院患者識別バンド 一般患者向け パープル SF-90ST(P)	4,300	4,750			635									
0-7393-01	入院患者識別バンド 無地 グリーン SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-02	入院患者識別バンド 無地 ピンク SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-03	入院患者識別バンド 無地 イエロー SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-04	入院患者識別バンド 無地 ホワイト SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-05	入院患者識別バンド 無地 ブルー SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-06	入院患者識別バンド 無地 レッド SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-07	入院患者識別バンド 無地 オレンジ SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7393-08	入院患者識別バンド 無地 パープル SF-90ST	3,300	3,610			635									
0-7458-01	カルテフォルダー(アローブリッジファスター付)1箱(200枚入) CF-A4L-3W2B	54,000	57,000			278									
0-7480-01	薬用ハンドローション1L ボンプ付	1,800	2,080			416	344								
0-7480-11	薬用ハンドローション 1L 詰替用	1,600	1,860			416	344								
0-7480-12	薬用ハンドローション 4.8L 詰替用	5,000	5,200			416	344								
0-7560-01	マルチチェア キヤスター付き・リング無し・ロータイプ ブルー TSS-18L	56,500	59,400			756									
0-7560-02	マルチチェア キヤスター付き・リング無し・ロータイプ ライトワイン TSS-18L	56,500	59,400			756									
0-7560-03	マルチチェア キヤスター付き・リング付き・ハイタイプ ブルー TSS-18RL	65,900	72,800			756									
0-7560-04	マルチチェア キヤスター付き・リング付き・ハイタイプ ライトワイン TSS-18RL	65,900													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
0-9081-21	電子カルテワゴン用 サイドネット(RKW-202用) RKW-200NT	7,000	7,400			155									
0-9081-22	電子カルテワゴン用 サイドネット(RKW-303用) RKW-300NTW	7,000	7,400			155									
0-9094-01	ソフトシーネ 30×120×1130mm 下肢用 LL	2,150	2,390	3094	3094	1096									
0-9096-01	ソフトシーネ 10×25×170mm 手指・足指用 指-L	200	250	3094	3094	1096									
0-9096-02	ソフトシーネ 10×25×120mm 手指・足指用 指-M	200	210	3094	3094	1096									
0-9426-11	シャワーラク(U型シート) SWR-102	90,000	93,000			1961									
0-9426-14	シャワーラク(O型シート) SWR-100	90,000	93,000			1961									
0-9426-15	シャワーラク(穴無しシート) SWR-101	92,000	95,000			1961									
0-9477-02	ディスボシーツ 10枚入 No.1200	2,350	2,500			1599									
0-9477-03	ディスボシーツ 10枚入 No.1500	2,900	3,100			1599									
0-9477-04	ディスボシーツ 10枚入 No.1800	3,750	3,900			1599									
0-9477-05	ディスボシーツ 10枚入 No.2000	4,200	4,400			1599									
0-9477-06	ディスボシーツ 1巻 No.1000	9,500	10,500			1599									
0-9843-43	松葉杖 適応身長(参考) 137~157cm NST801S	3,100	3,200	3102	3102	1856						244			
0-9843-44	松葉杖 適応身長(参考) 157~178cm NST801M	3,200	3,300	3102	3102	1856						244			
0-9843-45	松葉杖 適応身長(参考) 178~198cm NST801L	3,400	3,500	3102	3102	1856						244			
0-9865-01	ナビロールエブロン(袖付き) ブルー 50枚入	8,270	6,800			521						385			
0-9865-02	ナビロールエブロン(袖付き) クリア 50枚入	8,270	6,800			521						385			
0-9866-01	ナビロールポリエチ手袋(外エンボス加工) L 100枚入	480	380			576						387			
0-9866-02	ナビロールポリエチ手袋(外エンボス加工) M 100枚入	480	380			576						387			
0-9866-03	ナビロールポリエチ手袋(外エンボス加工) S 100枚入	480	380			576						387			
0-9868-01	ナビロールプラスチック手袋 パウダー無 L 100入	1,000	780			573						387			
0-9868-02	ナビロールプラスチック手袋 パウダー無 M 100入	1,000	780			573						387			
0-9868-03	ナビロールプラスチック手袋 パウダー無 S 100入	1,000	780			573						387			
0-9868-04	ナビロールプラスチック手袋 パウダー無 SS 100入	1,000	780			573						387			
0-9871-01	穴あきディスボパンツ 50枚入 ロング	10,800	8,200			530									
0-9871-02	穴あきディスボパンツ 50枚入	10,400	7,900			530									
0-9880-01	マジックタイプ駆血帯 レッド VT38525-1	1,100	800			1293									
0-9880-02	マジックタイプ駆血帯 スカイブルー VT38525-12	1,100	800			1293									
0-9880-03	マジックタイプ駆血帯 ピンク VT38525-16	1,100	800			1293									
0-9880-05	マジックタイプ駆血帯 若草色 VT38525-24	880	600			1293									
0-9914-04	リラックススクリーン用追加フレーム1800	21,000	16,700			727									
0-9926-01	カルテワゴン 筆記台付 603×352×980mm BRT-1L	30,300	33,000	1274	1274	164									
0-9926-02	カルテワゴン 筆記台付 603×352×1136mm BRT-2L	39,100	43,000	1274	1274	164									
0-9954-01	ベッドサイド隙間対策クッション (4点セット)	24,000	27,000			1689						168			
1-018-01	デシケーター HW	33,000	35,000	1177	1177										
1-018-02	デシケーター-IWH・IW・HW・IW-4用 予備棚板	950	1,050	1177	1177										
1-023-01	ユニットデシケーター UD-1型	10,900	11,600	1178	1178										
1-023-02	ユニットデシケーター UD-1型×4個セット UD-4型	41,800	44,200	1178	1178										
1-023-04	ユニットデシケーター 手提用	12,900	13,600	1178	1178										
1-023-05	ユニットデシケーター用 予備棚板	850	930	1178	1178										
1-039-01	クリーンペーパー A4 ブルー	2,200	2,600	3286	3286										
1-039-02	クリーンペーパー A4 ホワイト	2,200	2,600	3286	3286										
1-039-03	クリーンペーパー A4 ピンク	2,200	2,600	3286	3286										
1-066-09	真空ポリカデシケーター用リング G30	1,800	2,100	1200	1200										
1-066-14	ポリカデシケーター φ306mm 301型	23,600	24,800	1183	1183		179								
1-066-21	真空ポリカデシケーター 9L コック付 240型	16,500	17,300	1200	1200										
1-066-22	ポリカデシケーター φ245mm 241型	12,700	12,800	1183	1183		179								
1-066-32	真空ポリカデシケーター コック付 300型	25,300	26,400	1200	1200										
1-103-03	ラコムエース(デジタル恒温器平型)用 アクリル水槽(小) 18L	21,000	22,000	83	83										
1-103-04	ラコムエース(デジタル恒温器平型)用 アクリル水槽(大) 21L	30,000	31,000	83	83										
1-1212-02	回転子ケース 丸型 φ170×51mm R	12,200	14,000	270	270										
1-1220-01	デシケーター(顕微鏡レンズ用) UDE	14,900	15,800	1178	1178										
1-1361-02	PTFEチューブ S 1810-40	23,600	26,000	421	421										
1-1362-03	PTFEチューブ H 912-06	11,900	13,000	3386	3386										
1-1399-02	モンキーレンチ TWM-01	2,360	2,600	2541	2541										
1-1399-03	モンキーレンチ TWM-02	2,580	3,000	2541	2541										
1-1409-07	サンプル瓶 10個入り 25mL 736	1,450	1,200	1826	1826										
1-1471-05	オートレブ 廃棄バッグ S-2 100枚入	3,450	3,100	2746	2746										
1-1487-01	耐酸性ビンセット 細 ポリプロピレンテレフタレート(PBT) K2A	2,210	2,700	3384	3384										
1-1487-02	耐酸性ビンセット 細 ポリプロピレンテレフタレート(PBT) K6	2,210	2,700	3384	3384										
1-1487-03	耐酸性ビンセット 細 ポリプロピレンテレフタレート(PBT) K7	2,210	2,700	3384	3384										
1-1487-04	耐酸性ビンセット 扁平 ポリプロピレンテレフタレート(PBT) KR	2,210	2,700	3384	3384										
1-1487-05	耐酸性ビンセット 扁平 ポリプロピレンテレフタレート(PBT) K35A	2,210	2,700	3384	3384										
1-1488-01	制電ビンセットNK 先鋭 ポリアミド NK2A	2,670	3,200	3384	3384										
1-1488-02	制電ビンセットNK 細 ポリアミド NK6	2,670	3,200	3384	3384										
1-1488-03	制電ビンセットNK 先鋭 ポリアミド NK7	2,670	3,200	3384	3384										
1-1488-04	制電ビンセットNK 扁平 ポリアミド NK8	2,670	3,200	3384	3384										
1-1488-05	制電ビンセットNK 扁平 ポリアミド NK35A	2,670	3,200	3384	3384										
1-1572-01	温度計ホルダー-傾斜型 ts15/25	5,100	6,200	601	601										
1-1572-02	温度計ホルダー-傾斜型 ts19/28	5,800	7,000	601	601										
1-1572-03	温度計ホルダー-傾斜型 ts24/30	6,400	7,800	601	601										
1-1605-01	大型超音波洗浄器 450×370×495mm MUC-38	262,000	298,000	2657	2657										
1-1605-02	大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63	332,000	372,000	2657	2657										
1-1623-01	フィルム培地ケース FMC	6,630	7,300												
1-1633-01-24	照度計 JCSS校正証明書付 TM-205	54,000	59,000	759	759										
1-1633-02-24	照度計/LEDメーター JCSS校正証明書付 TM-209M	60,000	65,000	759	759										
1-1640-01	縦型超音波洗浄器 410×330×815mm MUC-ZJT	250,000	299,000	2660	2660										
1-1640-02	縦型超音波洗浄器 410×330×815mm MUC-ZJT-E	180,000	214,000	2660	2660										
1-1689-01	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 1/16×0.1×10	20,400	23,500	2338	2338										
1-1689-02	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 1/16×0.25×10	20,400	22,200	2338	2338										
1-1689-03	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 1/16×0.5×10	20,400	22,200	2338	2338										
1-1689-04	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 1/16×0.8×10	20,400	22,200	2338	2338										
1-1689-05	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 1/16×1.0×10	20,400	22,200	2338	2338										
1-1689-06	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 1/8×2.18×10	29,500	41,900	2338	2338										
1-1689-07	ステンレスコイルチューブ(シームレス) 3mm×2×10	28,100	38,200	2338	2338										
1-1690-01	ステンレス用チューブカッター 1/16専用 TC-01	27,000	30,600	2547	2547										
1-1690-02	ステンレス用チューブカッター 1/16専用 ペンチ型 TC-03	9,000	10,350	2547	2547										
1-1690-11	チューブ固定用ハンドバイス 1/16専用 TC-02	6,000	7,100	2547	2547										
1-1690-12	チューブカッター TC-01用替刃 1組(3枚入)	7,200	8,280	2547	2547										
1-1733-02	液面計付き廃液回収容器 20L(導電タイプ) 108043	26,400	23,000	1847	1847										
1-1735-31	安全キャップ(GL45ポトル用) 1ポート 307019	23,000	21,000	1846	1846										
1-1735-33	安全キャップ(GL45ポトル用) 3ポート 307010	26,000	24,000	1846	1846										
1-1735-35	安全キャップ(GL45ポトル用) 6ポート 307520	30,700	27,000	1846	1846										
1-1757-03	保温・保冷ビーカー 2000mL T2000 1353	64,200	58,000	2061	2061										
1-1764-01	ニードルストップバルブ PUH916-3SH-V	10,300	11,900	2319	2319										
1-1764-02	ニードルストップバルブ PUH916-6SH-V	9,800	11,270	2319	2319										
1-1764-03	ニードルストップバルブ PUH-916-3.2-SH-V	10,300	11,900	2319	2319										
1-1764-04	ニードルストップバルブ PUH-916-6.35-SHV	9,800	11,270	2319	2319										
1-1764-06	ニードルストップバルブ PUH-116A-SH	7,500	8,700	2319	2319										
1-1764-07	ニードルストップバルブ PUH-116B-SH	8,800	10,120	2319	2319										
1-1764-08	ニードルストップバルブ PUH-116C-SH	9,800	11,270	2319											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ズ2016 頁	サニーフ ズ2020 頁	設備2022 頁	アズビエ ア2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-3456-23	エコクリーン粘着マット用 アルミスローブ 900×60 厚み6mm MAT6-SLA09	7,500	8,000	3277	3277										
1-3456-24	エコクリーン粘着マット用 アルミスローブ 1200×60 厚み6mm MAT6-SLA12	9,500	10,000	3277	3277										
1-3456-32	エコクリーン粘着マット 900×600mm 厚み6mm MAT6-0906V	32,000	38,000	3277	3277					70					
1-3456-33	エコクリーン粘着マット 900×600mm 厚み3mm MAT3-0906V	29,000	31,000	3277	3277										
1-3456-35	エコクリーン粘着マット 1200×900mm 厚み3mm MAT3-1209V	58,000	62,000	3277	3277										
1-3456-36	エコクリーン粘着マット 1200×900mm 厚み6mm MAT6-1209V	63,000	76,000	3277	3277					70					
1-3460-01	騒音計 TM-102	17,100	19,400	776	776										
1-3460-01-20	騒音計 校正証明書付 TM-102	32,100	34,400	776	776										
1-3460-02	騒音計 TM-103	38,800	43,000	776	776										
1-3460-02-20	騒音計 校正証明書付 TM-103	53,800	58,000	776	776										
1-3460-11	騒音計 騒音計キャリブレーター TM-100	36,600	40,900	776	776										
1-3463-14	箱型定盤 450×450×75mm A級仕上(A) 105-4545	132,000	162,000	902	902										
1-3465-11	VブロックA型 22×50×32mm 機械仕上(K) 126-50	8,800	9,800	902	902										
1-3465-12	VブロックA型 25×75×38mm 機械仕上(K) 126-75	8,800	9,800	902	902										
1-3465-13	VブロックA型 35×100×58mm 機械仕上(K) 126-100	12,000	12,600	902	902										
1-3465-14	VブロックA型 50×125×80mm 機械仕上(K) 126-125	18,000	19,100	902	902										
1-3465-15	VブロックA型 60×150×90mm 機械仕上(K) 126-150	24,000	26,800	902	902										
1-3467-11	VブロックA型 22×50×32mm A級仕上(A) 126-50	24,000	25,000	902	902										
1-3467-12	VブロックA型 25×75×38mm A級仕上(A) 126-75	32,000	34,000	902	902										
1-3467-13	VブロックA型 35×100×58mm A級仕上(A) 126-100	40,000	42,000	902	902										
1-3467-14	VブロックA型 50×125×80mm A級仕上(A) 126-125	60,000	62,000	902	902										
1-3467-15	VブロックA型 60×150×90mm A級仕上(A) 126-150	73,000	76,000	902	902										
1-3509-01	200Lクローズドドラム缶用エアブレスシャワーポンプ(本体アルミ製・溶剤用)ボールバルブノズル付 APD-20AS	147,000	161,800	421	421										
1-3509-02	200Lクローズドドラム缶用エアブレスシャワーポンプ(本体アルミ製・溶剤用)ボールバルブノズル付 APD-25AS	216,400	238,200	421	421										
1-3510-02	200Lクローズドドラム缶用エアブレスシャワーポンプ(本体アルミ製・溶剤用)手動ガンノズル付 APD-25ASN	222,600	248,200	421	421										
1-3511-01	200Lクローズドドラム缶用エアブレスシャワーポンプ(SUS製・溶剤用)ボールバルブノズル付 APD-20SUS	264,000	290,400	421	421										
1-3511-02	200Lクローズドドラム缶用エアブレスシャワーポンプ(SUS製・溶剤用)手動ガンノズル付 APD-20SUSN	268,000	281,000	421	421										
1-3700-01	卓上型pH&導電率複合計(PC2700)用 pHセンサー ガラス ECFG7370101B	46,000	48,300	658	658										
1-3700-02	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス ECFG7351101B	60,000	62,900	658	658										
1-3700-03	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス ECFG7451901B	45,000	47,200	658	658										
1-3700-04	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス ECFG6351101B	39,800	41,700	658	658										
1-3700-05	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) PMP樹脂 ECFG72522R01B	22,000	23,100	658	658										
1-3700-07	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス EC620185	82,000	86,000	658	658										
1-3701-02	ラコムテスターpH・ORP用 電極用内部補充液 シングルジャンクションpH電極用 ECRE001	15,800	16,600	658	658										
1-3701-03	ラコムテスターpH・ORP用 電極用内部補充液 ダブルジャンクションpH電極用 ECRE002	18,900	19,900	658	658										
1-3702-01	ハンディタイプ用 保存液 ECRE005	5,500	5,720	658	658										
1-3702-02	ラコムテスター用 電極保存液 EC620130シリーズ(1-6938-22・1-3700-08)用 ECRE006	12,000	12,600	658	658										
1-3703-01	ラコムテスター導電率計用校正液 84uS/cm 480mLボトル ECCON84BT	3,200	3,310	677	677										
1-3703-02	ラコムテスター導電率計用校正液 100uS/cm 480mLボトル ECCON100BT	3,200	3,310	677	677										
1-3703-03	ラコムテスター導電率計用校正液 500uS/cm 480mLボトル ECCON500BT	3,200	3,310	677	677										
1-3703-04	ラコムテスター導電率計用校正液 1413uS/cm 480mLボトル ECCON1413BT	3,200	3,310	677	677										
1-3703-05	ラコムテスター導電率計用校正液 2764uS/cm 480mLボトル ECCON2764BT	3,200	3,310	677	677										
1-3703-06	ラコムテスター導電率計用校正液 111.8mS/cm 480mLボトル ECCON1118BT	3,200	3,310	677	677										
1-3703-07	ラコムテスター導電率計用校正液 5.0mS/cm 480mLボトル ECCON5000BT	3,200	3,310	677	677										
1-3712-11	マイクロスコープ用ラックビニール式 XYステージ(回転機能付き) SKS-LXY-C	56,000	62,000					71							
1-3712-12	マイクロスコープ用側視観察用ブリズ SKL-P01	17,500	19,500					71							
1-385-02	濾過筒ハウジング用台座	8,300	9,400	1624	1624										
1-4001-11	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 1L H11025015	3,650	3,720	461	461										
1-4001-12	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 4L H11025013	12,970	13,200	461	461										
1-4137-12	ホドスターラー HPS-100PD	212,000	216,000	253	253										
1-4444-01	ウォーターサンブラー 1袋(25個入) MHPC10025	40,100	43,300	1401	1401		18								
1-4447-01	ナイロン球 φ12.7mm 25個入 ND-8	3,300	3,800	340	340										
1-4447-02	ナイロン球 φ15.9mm 10個入 ND-9	3,170	3,810	340	340										
1-4447-03	ナイロン球 φ19.1mm 10個入 ND-10	4,320	5,190	340	340										
1-4447-04	ナイロン球 φ22.2mm 10個入 ND-11	6,810	7,940	340	340										
1-4447-05	ナイロン球 φ25.4mm 5個入 ND-12	5,400	6,480	340	340										
1-4458-01	イオン交換水製造装置 Milli-Diキット 卓上スタンド付 ZFDJSTDKT	267,000	279,000	1612	1612										
1-4463-05	シングルウェハーシッパー 交換用クッション 1袋(100個入) H93-100A	9,500	9,970	3362	3362		134	71							
1-4624-12	ポリビーカー(PE(手なし)) 200mL 1個 3011-04	120	130	2064	2064	994									
1-4624-14	ポリビーカー(PE(手なし)) 500mL 1個 3011-02	170	230	2064	2064	994									
1-4624-15	ポリビーカー(PE(手なし)) 1000mL 1個 3011-01	240	280	2064	2064	994									
1-4657-14-77	細口瓶 SCC 250ml SCC 5個/袋×2袋入	2,750	2,850	3297	3297										
1-4657-15-77	細口瓶 SCC 500ml SCC 2個/袋×5袋入	4,000	4,200	3297	3297										
1-4657-16-77	細口瓶 SCC 1000ml SCC 1個/袋×5袋入	2,800	3,050	3297	3297										
1-4658-14-77	広口瓶 SCC 250ml SCC 5個/袋×2袋入	2,800	2,900	3297	3297										
1-4658-15-77	広口瓶 SCC 500ml SCC 2個/袋×5袋入	4,200	4,500	3297	3297										
1-4658-16-77	広口瓶 SCC 1000ml SCC 1個/袋×5袋入	3,000	3,250	3297	3297										
1-4720-04	ラコムテスターハンディタイプpH計 ECPH602PLUSK	82,000	86,100	658	658										
1-4720-11	ラコムテスターハンディタイプpH計 pH5+	80,000	84,000	658	658										
1-4720-13	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) PMP樹脂 ECFG7252101B	14,000	14,700	658	658										
1-4720-14	ハンディタイプ用 ORP電極シングルジャンクション ECFG7960101B	34,500	36,200	658	658										
1-4720-15	ハンディタイプ用 ORP電極ダブルジャンクション ECFG7960201B	40,000	42,000	658	658										
1-4723-11	ラコムテスターORP計(防水型)用ORP電極 EC-ORWPSENDJ ORPSENSORDJ	15,200	15,900	679	679										
1-4723-21	ラコムテスターORP計(防水型) ORPTestri10	39,000	40,900	679	679										
1-4884-01	バイアル瓶用ゴム栓 VCG-15 No.1用 100個入 1306-21	2,400	2,800	1929	1929										
1-4884-02	バイアル瓶用ゴム栓 VCG-20 No.2~8用 50個入 1306-22	1,800	2,000	1929	1929										
1-4952-01	手付き洗浄カゴ 小	4,300	5,200	2711	2711										
1-4952-02	手付き洗浄カゴ 中	4,830	5,810	2711	2711										
1-4952-03	手付き洗浄カゴ 大	5,390	6,490	2711	2711										
1-4952-04	手付き洗浄カゴ 特大	6,440	7,770	2711	2711										
1-5100-16	ポータブルpHメーター(Seven)用pH電極 InLab Pure Pro-ISM 51344172	80,700	83,200	663	663										
1-5101-01	pHメーター(Seven)用pH電極 InLab Routine Pro 51343054	46,800	48,300	660	660										
1-5101-03	pHメーター(Seven)用電解液 51350072	4,700	4,900	660	660										
1-5101-04	pHメーター(Seven)用pH電極 InLab Expert Pro 51343101	44,200	45,600	660	660										
1-5101-32	ポータブルpHメーター BNCマルチピンケーブル 30281896	14,600	15,100	660	660										
1-5102-01	pHメーター用標準液 pH7.00 20mL×30袋入 51302047	14,600	15,100	663	663										
1-5102-02	pHメーター用標準液 pH4.01 20mL×30袋入 51302069	14,600	15,100	663	663										
1-5102-03	pHメーター用標準液 pH9.21 20mL×30袋入 51302070	14,600	15,100	663	663										
1-5102-04	pHメーター用標準液 pH4.01・7.00・9.21 各20mL×10袋入 51302068	14,600	15,100	663	663										
1-5102-05	pHメーター用標準液 pH4.006 250mL 51350052	6,100	6,300	663	663										
1-5102-06	pHメーター用標準液 pH6.865 250mL 51350054	6,100	6,300	663	663										
1-5102-07	pHメーター用標準液 pH9.180 250mL 51350056	6,100	6,300	663	663										
1-5118-01	真空計 DVR2pro	164,000	190,000	806	806										
1-5172-01	シェイキングバス SB-13	149,500	166,000	114	114										
1-5172-02	シェイキングバス SB-20	199,500	218,000	114	114										
1-5173-01	マイクロプレートミキサー NS-P	4													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-5664-42-20	酸素モニタ OM-25MF10 校正証明書付	99,000	104,000	731	731										
1-5671-01	ガスフィルターガン WGB01K AG	28,100	36,000	3389	3389										
1-5671-02	ガスフィルターガン用フィルター 1袋(5本入) WGF01KL5	19,500	21,800	3389	3389										
1-5671-11	ガスフィルターガン用スパイラルチューブ XX671000T	15,200	20,200	3389	3389										
1-5710-11	恒温振盪水槽 T-3S	230,000	245,000	114	114										
1-5742-02	活性炭フィルター FD	2,100	2,800	1629	1629										
1-5787-12	ラコムテスターハンディタイプ用 pH電極 EOCF7252201B	19,000	19,900	658	658										
1-5789-01	イオン交換水製造装置 Milli-Diキット ZFDJ000KT	209,000	219,000	1612	1612		134	71							
1-5789-02	Milli-DI 交換用カートリッジ CPDI0NJM1	19,100	19,700	1612	1612		134	71							
1-5789-12	Milli-DI 最終フィルター取付アダプター MDI02ADAP	9,200	9,500	1612	1612		134	71							
1-5801-21	真空ボリカデシケーター 240GA型	23,500	23,700	1200	1200										
1-5801-22	真空ボリカデシケーター 300GA型	34,000	35,300	1200	1200										
1-5801-23	真空ボリカデシケーター 240GA2型	26,600	26,800	1200	1200										
1-5801-24	真空ボリカデシケーター 300GA2型	37,000	38,300	1200	1200										
1-5812-01-24	デジタル温度計 1ch JCSS校正証明書付 TM-300	39,000	42,000	556	556										
1-5812-02-24	デジタル温度計 2ch JCSS校正証明書付 TM-301	51,800	56,800	556	556										
1-5818-01-24	照度計 JCSS校正証明書付 LM-331	54,000	59,000	760	760										
1-5818-02-24	照度計 JCSS校正証明書付 LM-332	57,200	62,200	760	760										
1-583-01	コンバト天秤カバー 扉付き	23,800	25,000	533	533										
1-583-03	コンバト天秤カバー 風防型	24,800	26,000	533	533										
1-5837-31	シェイクインキュベーター(恒温振盪器) 軽量物用高速タイプ SIC-320LX	270,000	285,000	78	78	966									
1-5837-31-22	シェイクインキュベーター(恒温振盪器) 軽量物用高速タイプ 出荷前点検検査書付 SIC-320LX	280,000	295,000	78	78										
1-5837-32	シェイクインキュベーター(恒温振盪器) 重量物用低速タイプ SIC-320HX	250,000	261,000	78	78	966									
1-5837-32-22	シェイクインキュベーター(恒温振盪器) 重量物用低速タイプ 出荷前点検検査書付 SIC-320HX	260,000	271,000	78	78										
1-584-01	水平台(水準器付き) 1型	27,600	30,400	530	530										
1-584-02	水平台(水準器付き) 2型	32,600	35,900	530	530										
1-584-03	水平台(水準器付き) 3型	43,200	47,600	530	530										
1-5869-11	グラインダー用アダプメントセット フットケア用 KBS6	12,000	12,900			1166									
1-5883-01	天秤カバー ATC-1	23,800	25,000	533	533										
1-591-11-24	デジタル温度計 1ch単機能 JCSS校正証明書付 TX10-01	46,000	49,000	555	555										
1-591-12-24	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) JCSS校正証明書付 TX10-02	49,000	52,000	555	555										
1-591-13-24	デジタル温度計(2ch多機能タイプ) JCSS校正証明書付 TX10-03	65,000	70,000	555	555										
1-5937-01	ローベンチ LRBK-1	12,300	13,400	1044	1044										
1-6071-11	ステンレス小型オートドライデシケーター SND-1	53,700	54,800	1169	1169										
1-6071-12	ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3	79,400	80,600	1169	1169										
1-6104-01	ディスクカップホルダー 6個入 100	8,650	9,500	2073	2073										
1-6104-02	ディスクカップホルダー 6個入 200	8,650	9,500	2073	2073										
1-6104-03	ディスクカップホルダー 6個入 250	8,650	9,500	2073	2073										
1-6104-04	ディスクカップホルダー 6個入 500	8,650	9,500	2073	2073										
1-6111-13	スマートウオーターバス TB-1用 フタ	10,200	11,300	88	88										
1-6111-14	スマートウオーターバス TB-2用 フタ	14,200	15,700	88	88										
1-6125-11	デジタル卓上型過昇防止器 TL-500	38,500	37,000	568	568										
1-6125-11-20	温度過昇防止器 TL-500 校正証明付	53,500	52,000	568	568										
1-6132-01	回転ローベンチ LRB-01	17,600	18,500	1044	1044										
1-6145-11	防護服 デュボン(TM)プロシールド(R) 10 3層品 青 Mサイズ	1,330	1,370	2948	2948										
1-6145-12	防護服 デュボン(TM)プロシールド(R) 10 3層品 青 Lサイズ	1,330	1,370	2948	2948										
1-6145-13	防護服 デュボン(TM)プロシールド(R) 10 3層品 青 XLサイズ	1,330	1,370	2948	2948										
1-6146-11	防護服 デュボン(TM)プロシールド(R) 10 3層品 白 Mサイズ	1,330	1,370	2948	2948										
1-6146-12	防護服 デュボン(TM)プロシールド(R) 10 3層品 白 Lサイズ	1,330	1,370	2948	2948										
1-6146-13	防護服 デュボン(TM)プロシールド(R) 10 3層品 白 XLサイズ	1,330	1,370	2948	2948										
1-6168-11	加温型ロッキングミキサー HRM-1B	136,000	140,000	281	281										
1-6191-01	角型蛇口付タンク 19L	45,200	50,400	1966	1966										
1-6191-02	角型蛇口付タンク 26L	52,400	58,500	1966	1966										
1-6217-01	カッター オートロック スーパーAL型 175B	640	720	2548	2548										
1-6217-02	カッター 丸ネジ固定 OL型 5B	1,010	1,130	2548	2548										
1-6217-03	カッター 替刃 175B・5B用 10枚入 LB10K	360	390	2548	2548										
1-6218-02	カッター 替刃 215B A用 10枚入 SB10K	250	270	2548	2548										
1-6218-11	カッター 本体 Aプラス 215B A	380	410	2548	2548										
1-6219-01	カッター スタンダード ステンレス シルバー 8B	720	780	2548	2548										
1-6219-12	カッター ステンレス替刃 8B用 小5枚入 SSB5K	280	300	2548	2548										
1-6222-01	カッター プラスチック専用カッターL型 205B	1,030	1,080	2548	2548										
1-6222-02	カッター 替刃 205B用 3枚 XB17	400	440	2548	2548										
1-6330-01	MVCケース(TMホルダー用) MVC-100	960	1,000	2146	2146										
1-6347-01	ラボランスクリュー 管瓶 No.7L 60mL 50+5本入 0101-2351	11,400	12,900	1919	1919		141								
1-6403-01	PPネジ試験管 φ12×120 8mL 0403-12	6,000	6,600	2124	2124										
1-6403-02	PPネジ試験管 φ15×150 17mL 0403-15	3,300	3,500	2124	2124										
1-6403-03	PPネジ試験管 φ18×180 30mL 0403-18	4,300	4,700	2124	2124										
1-6424-01	ステンレス攪拌棒 φ5×200mm No.760 ステンレスタイプ	330	390	2219	2219										
1-6591-11	温水循環装置 265×415×460mm LCH-1KN	199,800	229,800	94	94										
1-6602-01	PP球 100個入 1/8インチ	2,970	3,270	338	338										
1-6602-02	PP球 100個入 3/16インチ	3,630	4,000	338	338										
1-6602-03	PP球 100個入 7/32インチ	4,020	4,430	338	338										
1-6602-04	PP球 50個入 5/16インチ	2,970	3,270	338	338										
1-6602-05	PP球 50個入 3/8インチ	4,020	4,430	338	338										
1-6602-06	PP球 25個入 1/2インチ	2,970	3,270	338	338										
1-6602-07	PP球 10個入 3/4インチ	3,410	3,930	338	338										
1-6602-08	PP球 5個入 1インチ	3,080	3,550	338	338										
1-6615-11	ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動) 30mL/min PW-30-VTCF-HWJ	147,000	162,000	406	406										
1-6615-12	ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動) 30mL/min PW-30-VTCF-HWJ	157,000	173,000	406	406										
1-6615-13	ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動) 60mL/min PW-60-VTCF-HWJ	154,000	170,000	406	406										
1-6615-14	ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動) 60mL/min PW-60-VTCF-HWJ	164,000	182,000	406	406										
1-6615-15	ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動) 100mL/min PW-100-VTCF-HWJ	164,000	182,000	406	406										
1-6615-16	ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動) 100mL/min PW-100-VTCF-HWJ	174,000	192,000	406	406										
1-6658-01	ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QP5g	9,000	10,400	1184	1184		268								
1-6658-02	ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QP10g	8,700	10,000	1184	1184		268								
1-6658-03	ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QP20g	8,200	9,470	1184	1184		268								
1-6659-11	ビベットマン M(オートタイプ) 0.5~10uL P10M F81022	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-12	ビベットマン M(オートタイプ) 2~20uL P20M F81023	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-13	ビベットマン M(オートタイプ) 20~200uL P200M F81024	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-14	ビベットマン M(オートタイプ) 100~1200uL P1200M F81015	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-15	ビベットマン M(オートタイプ) 5~100uL P100M F81013	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-16	ビベットマン M(オートタイプ) 20~300uL P300M F81014	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-17	ビベットマン M(オートタイプ) 500~5000uL P5000M F81016	96,000	101,000	1438	1438										
1-6659-18	ビベットマン M(オートタイプ) 1~10mL P10mLM F81017	96,000	101,000	1438	1438										
1-6665-02	PFA丸底フラスコ 三つ口 500mL NRI256-001	75,900	80,000	2012	2012										
1-6665-03	PFA丸底フラスコ 四つ口 500mL NRI257-001	92,400	99,000	2012	2012										
1-6716-01	内容器式ステンレス加圧容器(TAシリーズ) 1.8L TA90N	93,600	117,000	1975	1975										
1-6716-02	内容器式ステンレス加圧容器(TAシリーズ) 2.5L TA100N	97,700	121,000	1975	1975										
1-6716-03	内容器式ステンレス加圧容器(TAシリーズ) 3.4L TA125N	111,000	136,000	1975	1975										
1-6716-04	内容器式ステンレス加圧容器(TAシリーズ) 4.9L TA150	152,000													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-8119-02	組立式暗室 中 2100×1600×2000mm ADR-F2	189,000	205,000	2600	2600										
1-8119-03	組立式暗室 大 2500×1800×2000mm ADR-F3	210,000	238,000	2600	2600										
1-8119-04	組立式暗室 卓上 900×750×900mm ADR-D1	90,000	104,000	2600	2600										
1-8129-02	マイティバイアル No.02 褐色 1.5mL 200本入 0102-12	20,800	22,800	1923	1923										
1-8129-03	マイティバイアル No.01 褐色 4mL 100本入 0102-13	13,600	15,000	1923	1923										
1-8129-04	マイティバイアル No.1 褐色 5mL 100本入 0102-14	14,400	16,200	1923	1923										
1-8129-05	マイティバイアル No.2 褐色 6mL 100本入 0102-15	16,000	18,000	1923	1923										
1-8129-06	マイティバイアル No.3 褐色 10mL 100本入 0102-16	16,200	18,400	1923	1923										
1-8129-07	マイティバイアル No.4 褐色 13mL 50本入 0102-17	10,000	10,800	1923	1923										
1-8129-08	マイティバイアル No.5 褐色 19mL 50本入 0102-18	11,000	12,000	1923	1923										
1-8129-09	マイティバイアル No.6 褐色 28mL 50本入 0102-19	11,700	12,800	1923	1923										
1-8129-10	マイティバイアル No.7 褐色 50mL 50本入 0102-20	15,900	17,900	1923	1923										
1-8129-11	マイティバイアル No.8 褐色 110mL 50本入 0102-21	20,900	22,900	1923	1923										
1-8180-03	導電チップ TSS-EH15R	65,600	70,500	3350	3350										
1-8180-04	導電チップ TSS-EH16R	73,600	80,200	3350	3350										
1-8180-11	導電チップ 背付タイプ TSW-EH6-2	62,300	66,300	3350	3350										
1-8180-12	導電チップ 背付タイプ TSW-EH6R-2	71,000	75,600	3350	3350										
1-8205-01	アジャスタブルキャリア AG-101-0603	11,400	12,400	3357	3357										
1-8209-02	ウェア用真空ピンセット バッテリー一体タイプ-VIRTUAL VPW6300AR-XWT	432,800	398,000	3366	3366										
1-8210-21	デジタル残留塩素テスター DCT-01	99,000	110,000	688	688										
1-8210-31	デジタル残留塩素テスター用 一般用遊離塩素DPD分包試薬(100包入)	7,130	7,800	688	688										
1-8210-32	デジタル残留塩素テスター用 交換用セル(5個入)	6,100	6,660	688	688										
1-8286-01	スライドコート フッ素樹脂潤滑皮膜	4,000	4,780	2436	2436										
1-8400-04	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 250mL 211653609	6,200	5,500	1912	1912										
1-840-01	卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) T-22LA	290,000	310,000	92	92										
1-8416-01	FSメディアバイアル T-50 50mL 40本入 0124-01	15,040	16,720	1922	1922										
1-8416-02	FSメディアバイアル T-100 100mL 30本入 0124-02	17,580	19,200	1922	1922										
1-8416-03	FSメディアバイアル T-150 120mL 25本入 0124-03	16,000	17,750	1922	1922										
1-8416-04	FSメディアバイアル T-200 200mL 25本入 0124-04	20,250	22,300	1922	1922										
1-8417-01	ガラスカップ GC-16 φ13.6mm 300本入 1006-01	17,400	19,200	1917	1917										
1-8417-02	ガラスカップ GC-18 φ15.6mm 200本入 1006-02	12,400	13,600	1917	1917										
1-8417-03	ガラスカップ GC-21 φ18.5mm 200本入 1006-03	13,600	15,200	1917	1917										
1-8417-04	ガラスカップ GC-24 φ21.5mm 150本入 1006-04	16,200	18,000	1917	1917										
1-8417-05	ガラスカップ GC-28 φ25.4mm 100本入 1006-05	12,000	13,000	1917	1917										
1-8417-06	ガラスカップ GC-35 φ32.3mm 100本入 1006-06	17,800	19,400	1917	1917										
1-8417-07	ガラスカップ GC-45 φ41.3mm 50本入 1006-07	13,300	15,000	1917	1917										
1-8491-05	セパラブルフラスコ 丸形(DURAN(R)) 2000mL 243959103	136,100	122,500	2015	2015										
1-8496-02	セパラブルフラスコ用O-Ring(DURAN(R)) 157×5mm テフロンFEP被覆シリコン 292225707	11,500	12,500	2015	2015										
1-8506-02	ニューPPサンプル管 No.2 6mL 350本入 0203-22	9,100	9,800	1812	1812										
1-8506-04	ニューPPサンプル管 No.4 16mL 150本入 0203-24	6,300	6,600	1812	1812										
1-8506-06	ニューPPサンプル管 No.6 34mL 75本入 0203-26	4,500	4,650	1812	1812										
1-8506-07	ニューPPサンプル管 No.7 60mL 50本入 0203-27	3,900	4,100	1812	1812										
1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1.0-11.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1.0-14.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.5-9.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-10	スタンダードpH試験紙 12.0-14.0	3,300	3,600	1748	1748										
1-8508-13	pH試験紙 0.5~5.5 詰替用 1箱(3巻入) MN90225	5,100	5,600	1748	1748										
1-8508-14	pH試験紙 4.0~7.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90227	5,100	5,600	1748	1748										
1-8508-15	pH試験紙 5.5~9.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90229	5,100	5,600	1748	1748										
1-8508-16	pH試験紙 6.4~8.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90230	5,100	5,600	1748	1748										
1-8508-17	pH試験紙 7.2~9.7 詰替用 1箱(3巻入) MN90231	5,100	5,600	1748	1748										
1-8508-19	pH試験紙 9.0~13.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90233	5,100	5,600	1748	1748										
1-8510-11	ポータブルpHメーター(Seven)用pH電極 InLab Expert Go(IP67) 51340288	59,600	61,400	663	663										
1-8510-21	ポータブルpHメーター(Seven2Go) 30207950	111,000	113,700	663	663										
1-8510-22	ポータブルpHメーター(Seven)用pH電極 INLAB413SG/10mm(IP67) 51344104	68,000	70,100	663	663										
1-8510-23	ポータブルpHメーター(Seven2Go) 30207951	125,000	128,000	663	663										
1-8511-13	標準液袋入り 51302049	16,000	16,500	676	676										
1-8511-14	標準液 51302050	16,000	16,500	676	676										
1-8511-21	導電率センサー InLab738	80,800	83,300	676	676										
1-8511-22	導電率センサー InLab738-10m InLab738/10m	92,200	95,000	676	676										
1-8511-31	ポータブル導電率メーター(Seven2Go) スタンダード 30207955	137,000	141,200	676	676										
1-8511-31-20	ポータブル導電率メーター(Seven2Go) スタンダード 校正証明書付 30207955	152,000	156,200	676	676										
1-8511-32	ポータブル導電率メーター(Seven2Go) フィールドキット 30207956	148,000	152,200	676	676										
1-8511-32-20	ポータブル導電率メーター(Seven2Go) フィールドキット 校正証明書付 30207956	163,000	167,200	676	676										
1-8512-11	ポータブル溶存酸素メーター 溶存酸素センサー InLab605 InLab605(IP67)	132,000	135,700	683	683										
1-8512-12	ポータブル溶存酸素メーター 溶存酸素センサー InLab605 ケーブル10m付 InLab605/10m(IP67)	149,000	153,300	683	683										
1-8512-13	ポータブル溶存酸素メーター用メンブランキット 51340293	44,200	45,600	683	683										
1-8512-14	ポータブル溶存酸素メーター用電解液 51340294	5,300	5,500	683	683										
1-8512-21	ポータブル溶存酸素メーター(Seven2Go) スタンダード 30207959	206,000	211,700	683	683										
1-8512-22	ポータブル溶存酸素メーター(Seven2Go) フィールドキット 30207960	210,000	216,100	683	683										
1-8517-31	卓上型イオンサイザー BF-X2ME	60,000	61,000	3305	3305										
1-8519-11	送風型除電装置 BF-X2DD-V2	45,000	54,000	3307	3307										
1-8524-01	広口バイアル瓶 No.7 50mL 50本入 0501-21	18,000	20,000	1929	1929										
1-8524-02	広口バイアル瓶 No.8 100mL 35本入 0501-22	20,300	22,400	1929	1929										
1-8524-03	広口バイアル瓶 No.9 150mL 30本入 0501-23	18,900	21,000	1929	1929										
1-8524-04	広口バイアル瓶 No.10 200mL 30本入 0501-24	20,100	22,800	1929	1929										
1-8555-01	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12A01	56,800	59,500	819	819										
1-8555-02	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12A05	51,200	53,800	819	819										
1-8555-03	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12A1	51,200	53,800	819	819										
1-8555-04	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12A5	51,200	53,800	819	819										
1-8555-05	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15A01	56,600	59,500	819	819										
1-8555-06	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15A05	51,200	53,800	819	819										
1-8555-07	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15A1	51,200	53,800	819	819										
1-8555-08	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15A5	51,200	53,800	819	819										
1-8555-09	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12N01	56,600	59,500	819	819										
1-8555-10	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12N05	51,200	53,800	819	819										
1-8555-11	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12N1	51,200	53,800	819	819										
1-8555-12	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-12N5	51,200	53,800	819	819										
1-8555-13	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15N01	56,600	59,800	819	819										
1-8555-14	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15N05	51,200	53,800	819	819					</					

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
1-9062-11	スピルキット(液体漏洩対策セット)1セット入	25,600	27,800	3019	3019										
1-9077-11	ホットプレート(警報ブザー付き) HPD-4500BZB	154,000	158,000	135	135										
1-9077-12	ホットプレート(警報ブザー付き) HPD-3000BZB	123,000	127,000	135	135										
1-9078-12	アンビエントモニター SEM-1150	105,000	90,000	3143	3143										
1-9116-12	デジタル静電気探知機 EG-1	26,400	31,710	3311	3311										
1-9184-01	電極洗浄液 タンク除去用 51350100	6,100	6,300	663	663										
1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用 51350102	3,400	3,600	663	663										
1-9192-01	ドライボックス(キャパティ) 212×334×205mm DB-8LN	2,400	3,020	1180	1180										
1-9192-02	ドライボックス(キャパティ) 306×486×138mm DB-11LN	3,240	4,070	1180	1180										
1-9192-03	ドライボックス(キャパティ) 306×486×270mm DB-27LN	3,820	4,800	1180	1180										
1-9206-71	防毒マスク(有機ガス用) 本体 S GH716S	2,900	3,100	2824	2824										
1-9206-72	防毒マスク(有機ガス用) 本体 M GH716M	2,900	3,100	2824	2824										
1-9261-01	急冷剤 QRK-560	1,030	1,140	3394	3394										
1-9320-01	研究記録用ノート A4 80枚 ノーLB208SN	1,840	2,150	2602	2602										
1-9320-02	研究記録用ノート HGハード表紙 A4 ノーLB208HS	4,410	5,020	2602	2602										
1-9320-03	研究記録用ノート LGポータブル B5 ノーLB4SN	1,030	1,180	2602	2602										
1-9330-01	フッ素樹脂ケーブルタイ(バンタイ) PLT1M-C76	6,380	7,820	3411	3411										
1-9330-02	フッ素樹脂ケーブルタイ(バンタイ) PLT2H-C76	18,280	22,400	3411	3411										
1-9330-03	フッ素樹脂ケーブルタイ(バンタイ) PLT3S-C76	32,120	39,300	3411	3411										
1-9331-01	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ25 乳白色 PLT100	430	520	3410	3410										
1-9331-02	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ25 黒 PLT100B	480	600	3410	3410										
1-9331-03	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ38 乳白色 PLT150	660	810	3410	3410										
1-9331-04	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ38 黒 PLT150B	830	1,020	3410	3410										
1-9331-05	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ51 乳白色 PLT200	1,200	1,490	3410	3410										
1-9331-06	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ51 黒 PLT200B	1,460	1,810	3410	3410										
1-9331-07	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ81 乳白色 PLT300	3,090	3,810	3410	3410										
1-9331-08	ケーブルタイ(スーパーグリップ) 最大φ81 黒 PLT300B	3,810	4,650	3410	3410										
1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ服 1枚入 M	930	840	2949	2949	526									
1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ服 1枚入 L	930	840	2949	2949	526									
1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ服 1枚入 XL	930	840	2949	2949	526									
1-9355-51	アズセーフSMSつなぎ服 25枚入 M	21,000	18,900	2949	2949										
1-9355-52	アズセーフSMSつなぎ服 25枚入 L	21,000	18,900	2949	2949										
1-9355-53	アズセーフSMSつなぎ服 25枚入 XL	21,000	18,900	2949	2949										
1-9428-11	超純水製造装置Simplicity用 SimpliPak SIPKOSIA1	51,000	52,500	1611	1611										
1-9428-12	超純水製造装置Simplicity用 185nmUVランプ SYN185UV1	29,300	30,400	1610	1610										
1-9428-13	超純水製造装置Simplicity用 最終フィルター SIMFILTER	18,500	19,000	1611	1611										
1-9461-52	純水製造装置 E-POD(R)リモートディスベンサー ZIQEPOD00	278,000	286,000	1612	1612										
1-9467-01	アセプトシャーレ(電子線滅菌) φ90×15mm 10枚×50包入 浅型シャーレ	9,950	10,700	1298	1298		112								
1-9467-02	アセプトシャーレ(電子線滅菌) φ90×20mm 10枚×50包入 深型シャーレ	12,000	12,800	1298	1298		112								
1-9470-18	純水製造装置 Milli-Q用最終フィルター Biopak CDUFBI0 01	28,000	29,100	1610	1610										
1-9470-53	超純水製造装置 Milli-Q IQ 7003用タンク上部キット TANKTOPA1	137,000	141,000	1612	1612										
1-9470-62	超純水製造装置 Milli-Q IQ 7003用25Lタンク本体 TANKA025	70,200	72,000	1612	1612										
1-9524-01	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 1L TB1N	102,000	121,000	1975	1975										
1-9524-02	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 3L TB3N	158,000	178,000	1975	1975										
1-9524-03	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 5L TB5N	172,000	188,000	1975	1975										
1-9524-04	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 10L TB10N	226,000	247,000	1975	1975										
1-9524-05	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 20L TB20N	280,000	317,000	1975	1975										
1-9528-21	サバイバー IEC防爆 標準セット 099	52,350	58,500	3064	3064										
1-961-01	バソリナデシケーター 持ち手付き IWH	20,600	22,300	1177	1177										
1-961-02	バソリナデシケーター 持ち手無し IW	19,000	20,600	1177	1177										
1-961-04	デシケーター 4個セット IW-4	78,000	84,400	1177	1177										
1-9628-02	ベルクリンモップ 600×1300mm MFM-L	13,700	16,500	2767	2767										
1-9628-11	ベルクリンモップMFM-S用 交換スポンジ 1個入 SM-SK	1,390	1,670	2767	2767										
1-9628-12	ベルクリンモップMFM-L用 交換スポンジ 1個入 SM-LK	2,070	2,490	2767	2767										
1-9708-21	真空ピンセット TV-1000-110	64,000	62,000	3365	3365										
1-9744-41	中身が見える分別ユニバーサルベール 65本体ナチュラル	5,200	6,000	2783	2783										
1-9744-42	中身が見える分別ユニバーサルベール 90本体ナチュラル	7,300	8,500	2783	2783										
1-9744-51	中身が見える分別ユニバーサルベール 65フタブッシュナチュラル	4,200	5,000	2783	2783										
1-9744-52	中身が見える分別ユニバーサルベール 90フタブッシュナチュラル	5,600	6,500	2783	2783										
1-9752-01	運搬バット (617×384×135mm) HF-720	16,200	18,900	1947	1947										
1-9752-02	運搬バット (617×384×185mm) HF-721	19,800	22,800	1947	1947										
1-9752-03	運搬バット (617×384×200mm) HF-722	21,000	24,200	1947	1947										
1-9752-04	運搬バット/水切タイプ (617×384×135mm) HF-720-P	19,600	21,500	1947	1947										
1-9752-05	運搬バット/水切タイプ (617×384×185mm) HF-721-P	23,200	25,500	1947	1947										
1-9752-06	運搬バット/水切タイプ (617×384×200mm) HF-722-P	24,300	26,800	1947	1947										
1-9752-11	運搬バット用フタ HF-723-A	4,900	5,400	1947	1947										
1-976-11	ミニスター交換用電池ボックス IS-001	2,700	3,600	234	234										
1-9806-01	耐寒用手袋 S TS-WRSWP	32,000	37,000	2907	2907										
1-9806-02	耐寒用手袋 M TS-WRWWP	32,000	37,000	2907	2907										
1-9807-01	耐寒用手袋 S TS-MASWP	34,000	39,000	2907	2907										
1-9807-02	耐寒用手袋 M TS-MAMWP	34,000	39,000	2907	2907										
1-9902-21	ゴム切ハサミ 210mm曲り刃	13,200	15,100	2546	2546										
2-035-01	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 50mL	2,000	2,100	1904	1904		94								
2-035-02	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 100mL	2,000	2,100	1904	1904		94								
2-035-03	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 250mL	2,220	2,350	1904	1904		94								
2-035-04	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 500mL	2,940	3,150	1904	1904		94								
2-035-05	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 1000mL	3,760	4,050	1904	1904		94								
2-035-06	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 2000mL	10,470	11,400	1904	1904		94								
2-035-07	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 5000mL	28,400	29,900	1904	1904		94								
2-035-08	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 10000mL	55,900	58,900	1904	1904		94								
2-035-09	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 150mL	2,000	2,100	1904	1904		94								
2-035-10	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 750mL	3,380	3,600	1904	1904		94								
2-035-11	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キャップ付 3500mL	20,150	21,400	1904	1904		94								
2-075-01	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 100mL	2,000	2,100	1904	1904		94								
2-075-02	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 250mL	2,220	2,350	1904	1904		94								
2-075-03	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 500mL	2,940	3,150	1904	1904		94								
2-075-04	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 1000mL	3,760	4,050	1904	1904		94								
2-075-05	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 2000mL	10,470	11,400	1904	1904		94								
2-075-06	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 5000mL	28,400	29,900	1904	1904		94								
2-075-07	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 10000mL	55,900	58,900	1904	1904		94								
2-075-09	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 150mL	2,000	2,100	1904	1904		94								
2-075-10	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 750mL	3,380	3,600	1904	1904		94								
2-075-11	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キャップ付 3500mL	20,150	21,400	1904	1904		94								
2-076-02	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 赤キャップ付 100mL	2,690	2,790	1904	1904		94								
2-076-03	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 赤キャップ付 250mL	2,910	3,040	1904	1904		94								
2-076-04	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 赤キャップ付 500mL	3,630	3,840	1904	1904		94								
2-076-05	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 赤キャップ付 1000mL	4,450	4,740	1904	1904		94								
2-076-06	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 赤キャップ付 2000mL	11,160	12,090	1904	1904		94								
2-076-07	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 赤キャップ付 5000mL	29,090	30												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-2057-07	ダイヤモンドチップ タワーバック DL10ST 滅菌済 0.1~20uL 96本×10箱 F167202	7,300	7,600	1439	1439										
2-2057-08	ダイヤモンドチップ タワーバック D200ST 滅菌済 2~200uL 96本×10箱 F167203	6,200	6,400	1439	1439										
2-2057-09	ダイヤモンドチップ タワーバック D300ST 滅菌済 20~300uL 96本×10箱 F167205	6,200	6,400	1439	1439										
2-2057-10	ダイヤモンドチップ タワーバック D1000ST 滅菌済 100~1000uL 96本×7箱 F167204	5,400	5,700	1439	1439										
2-2219-05	コンタクトスライド サブローデキストロース寒天培地 未滅菌 1箱(20枚入) SDX	9,360	10,100				18								
2-2421-04	テクノワイプRN100-M 63481	16,800	17,700	3253	3253										
2-258-01	フィルターホルダーマニホルド(塩化ビニル製)3連式	85,800	94,400	1662	1662										
2-258-02	フィルターホルダーマニホルド(塩化ビニル製)5連式	118,000	130,000	1662	1662										
2-2593-01	超音波厚さ計 TI-56L	143,000	150,200	856	856										
2-2595-01	診断機能付振動計 MK-21	162,000	171,000	872	872										
2-2727-12	水分活性標準液0.500Aw(8.57mol LiCl)1箱(10本入)	5,000	6,000				203								
2-2727-13	水分活性標準液0.760Aw(6mol NaCl)1箱(10本入)	5,000	6,000				203								
2-2727-14	水分活性標準液0.920Aw(2.33mol NaCl)1箱(10本入)	5,000	6,000				203								
2-2797-01	吸引ろ過ポンプ EZ-Stream(TM) EZSTREAM1	263,000	282,000				108	70							
2-2797-11	吸引ろ過ポンプ用シリコンチューブ STREAMTUB	18,300	19,600				108	70							
2-2798-01	エアサンブラー RCSハイフロータッチ 1.44194.0001	993,000	1,070,000				20								
2-2914-01	レジャーロン ウレタンエプロン ワンタッチタイプ ホワイト M E-52 W M	4,130	4,420				323								
2-302-01	アンダーデスクラック UR-500	10,600	12,200												25
2-302-02	アンダーデスクラック UR-700	11,800	13,600												25
2-3026-31	Nichipet 00-NPX2-1000用フィルター 10個入り	2,000	2,800	1426	1426	981	88								
2-3026-32	Nichipet 00-NPP-1000-00-NPLO2-1000用フィルター 10個入り	2,000	2,800	1426	1426		89								
2-3028-01	TPX染色バット(PMP製) 8枚用 タテ型	1,400	1,600	1598	1598	952									
2-3029-01	TPX染色バット(PMP製) タテ型壺 15枚用 タテ型壺	1,500	1,700	1598	1598	952									
2-3040-01	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.1um×φ13mm 100枚入 VVLP01300	16,300	17,100	1648	1648										
2-3040-04	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.1um×φ25mm 100枚入 VVLP02500	16,300	17,100	1648	1648										
2-3040-05	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.1um×φ47mm 100枚入 VVLP04700	24,500	25,700	1648	1648										
2-3040-06	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.1um×φ90mm 50枚入 VVLP09050	35,900	37,700	1648	1648										
2-3040-07	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.1um×φ142mm 50枚入 VVLP14250	63,800	67,100	1648	1648										
2-304-01	マグネットホルダ台 MB-PB	4,000	4,430	901	901										
2-3040-11	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.22um×φ13mm 100枚入 GVWP01300	17,500	18,400	1648	1648										
2-3040-14	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.22um×φ25mm 100枚入 GVWP02500	20,500	21,500	1648	1648										
2-3040-15	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.22um×φ47mm 100枚入 GVWP04700	28,500	30,000	1648	1648										
2-3040-16	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.22um×φ90mm 50枚入 GVWP09050	40,500	42,600	1648	1648										
2-3040-17	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.22um×φ142mm 50枚入 GVWP14250	71,800	75,500	1648	1648										
2-304-02	マグネットホルダ台 MB-PR	7,140	7,850	901	901										
2-3040-21	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.45um×φ13mm 100枚入 HVLPO1300	17,200	18,100	1648	1648										
2-3040-24	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.45um×φ25mm 100枚入 HVLPO2500	20,000	21,000	1648	1648										
2-3040-25	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.45um×φ47mm 100枚入 HVLPO4700	27,600	29,000	1648	1648										
2-3040-26	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.45um×φ90mm 50枚入 HVLPO9050	39,600	41,600	1648	1648										
2-3040-27	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.45um×φ142mm 50枚入 HVLPO14250	70,300	73,900	1648	1648										
2-304-03	マグネットホルダ台 MB-PRW	15,700	17,300	901	901										
2-3040-31	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.65um×φ13mm 100枚入 DVPP01300	16,300	17,100	1648	1648										
2-3040-34	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.65um×φ25mm 100枚入 DVPP02500	16,300	17,100	1648	1648										
2-3040-35	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.65um×φ47mm 100枚入 DVPP04700	24,500	25,700	1648	1648										
2-3040-36	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.65um×φ90mm 50枚入 DVPP09050	36,000	37,800	1648	1648										
2-3040-37	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 0.65um×φ142mm 50枚入 DVPP14250	64,500	67,800	1648	1648										
2-304-04	マグネットホルダ台 MB-PL	12,200	13,400	901	901										
2-304-05	マグネットホルダ台 MB-PG	14,200	15,700	901	901										
2-304-06	マグネットホルダ台 MB-PH	14,200	15,700	901	901										
2-304-07	マグネットホルダ台 MB-PM	5,430	5,980	901	901										
2-304-08	マグネットホルダ台 MB-PS	4,600	5,070	901	901										
2-304-09	マグネットホルダ台 MB-0404	8,100	8,900	901	901										
2-3041-01	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 5um×φ13mm 100枚入 SVLP01300	16,300	17,100	1648	1648										
2-3041-04	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 5um×φ25mm 100枚入 SVLP02500	16,300	17,100	1648	1648										
2-3041-05	デュラボア(R) メンブレン(親水性) 5um×φ47mm 100枚入 SVLP04700	24,500	25,700	1648	1648										
2-3043-01	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um×φ13mm 100枚入 VSWP01300	21,300	22,400	1647	1647										
2-3043-04	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um×φ25mm 100枚入 VSWP02500	27,800	29,200	1647	1647										
2-3043-05	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um×φ47mm 100枚入 VSWP04700	33,000	34,700	1647	1647										
2-3043-06	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um×φ90mm 25枚入 VSWP09025	29,300	30,800	1647	1647										
2-3043-11	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um×φ13mm 100枚入 VMWP01300	21,300	22,400	1647	1647										
2-3043-14	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um×φ25mm 100枚入 VMWP02500	27,800	29,200	1647	1647										
2-3043-15	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um×φ47mm 100枚入 VMWP04700	33,000	34,700	1647	1647										
2-3043-16	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um×φ90mm 25枚入 VMWP09025	29,300	30,800	1647	1647										
2-3043-21	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um×φ13mm 100枚入 VCGWP01300	21,300	22,400	1647	1647										
2-3043-24	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um×φ25mm 100枚入 VCGWP02500	27,800	29,200	1647	1647										
2-3043-25	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um×φ47mm 100枚入 VCGWP04700	33,500	35,200	1647	1647										
2-3043-26	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um×φ90mm 25枚入 VCGWP09025	27,800	29,200	1647	1647										
2-3043-31	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um×φ13mm 100枚入 GSWP01300	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-34	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um×φ25mm 100枚入 GSWP02500	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-35	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um×φ47mm 100枚入 GSWP04700	22,000	23,100	1647	1647										
2-3043-36	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um×φ90mm 25枚入 GSWP09000	60,500	63,600	1647	1647										
2-3043-37	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um×φ142mm 50枚入 GSWP14250	56,000	58,900	1647	1647										
2-3043-44	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.3um×φ25mm 100枚入 PHWP02500	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-46	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.3um×φ90mm 25枚入 PHWP09025	15,300	16,100	1647	1647										
2-3043-47	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.3um×φ142mm 50枚入 PHWP14250	56,000	58,900	1647	1647										
2-3043-51	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um×φ13mm 100枚入 HAWP01300	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-53	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um×φ24mm 100枚入 HAWP02400	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-54	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um×φ25mm 100枚入 HAWP02500	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-55	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um×φ47mm 100枚入 HAWP04700	21,300	22,400	1647	1647										
2-3043-56	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um×φ90mm 25枚入 HAWP09000	60,500	63,600	1647	1647										
2-3043-57	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um×φ142mm 50枚入 HAWP14250	56,000	58,900	1647	1647										
2-3043-61	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um×φ13mm 100枚入 DAWP01300	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-64	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um×φ25mm 100枚入 DAWP02500	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-65	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um×φ47mm 100枚入 DAWP04700	22,000	23,100	1647	1647										
2-3043-66	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um×φ90mm 25枚入 DAWP09025	15,300	16,100	1647	1647										
2-3043-67	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um×φ142mm 50枚入 DAWP14250	56,000	58,900	1647	1647										
2-3043-71	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um×φ13mm 100枚入 AAWP01300	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-74	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um×φ25mm 100枚入 AAWP02500	13,500	14,200	1647	1647										
2-3043-75	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um×φ47mm 100枚入 AAWP04700	22,000	23,100	1647	1647										
2-3043-76	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um×φ90mm 25枚入 AAWP09000	60,500	63,600	1647	1647										
2-3043-77	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um×φ142mm 50枚入 AAWP14250	56,000	58,900	1647	1647										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビーイ ングパンフ 頁
2-3052-14	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ 25mm 100枚入 JMW02500	11,000	11,600	1648	1648										
2-3052-15	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ 47mm 100枚入 JMW04700	14,100	14,800	1648	1648										
2-3052-16	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ 90mm 25枚入 JMW09025	11,000	11,600	1648	1648										
2-3052-17	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ 142mm 25枚入 JMW14225	20,300	21,300	1648	1648										
2-3052-21	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ 13mm 100枚入 JCWP01300	9,750	10,200	1648	1648										
2-3052-24	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ 25mm 100枚入 JCWP02500	11,000	11,600	1648	1648										
2-3052-25	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ 47mm 100枚入 JCWP04700	14,100	14,800	1648	1648										
2-3052-26	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ 90mm 25枚入 JCWP09025	11,600	12,200	1648	1648										
2-3052-27	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ 142mm 25枚入 JCWP14225	22,700	23,900	1648	1648										
2-3055-01	プレフィルター φ10mm 100枚入 AP2501000	4,450	4,680	1651	1651										
2-3055-02	プレフィルター φ13mm 100枚入 AP2501300	4,450	4,680	1651	1651										
2-3055-06	プレフィルター φ42mm 100枚入 AP2504200	4,450	4,680	1651	1651										
2-3055-07	プレフィルター φ47mm 100枚入 AP2504700	8,780	9,230	1651	1651										
2-3055-08	プレフィルター φ75mm 100枚入 AP2507500	8,780	9,230	1651	1651										
2-3055-11	プレフィルター φ10mm 100枚入 AP4001000	7,580	7,970	1651	1651										
2-3055-13	プレフィルター φ24mm 500枚入 AP4002405	21,800	22,900	1651	1651										
2-3055-17	プレフィルター φ47mm 500枚入 AP4004705	28,500	30,000	1651	1651										
2-3085-01	スウィネックスホルダー(CN) φ13mm 1箱(10個入) SX0001300	12,500	13,700	1678	1678										
2-3085-02	スウィネックスホルダー(CN) φ25mm 1箱(12個入) SX0002500	23,400	25,600	1678	1678										
2-3085-03	スウィネックスホルダー(CN) φ47mm 1箱(8個入) SX0004700	61,200	67,000	1678	1678										
2-3166-11	分析天びん 52g ML54T/00	316,000	325,500	484	484										
2-3166-12	分析天びん 120g ML104T/00	334,000	344,100	484	484										
2-3166-13	分析天びん 220g ML204T/00	372,000	383,200	484	484										
2-3167-11	上天天びん 220g ML203T/00	223,000	229,700	489	489										
2-3167-12	上天天びん 320g ML303T/00	246,000	253,400	489	489										
2-3167-13	上天天びん 1620g ML1602T/00	224,000	230,800	489	489										
2-3167-14	上天天びん 3200g ML3002T/00	248,000	255,500	489	489										
2-3167-15	上天天びん 4200g ML4002T/00	272,000	280,200	489	489										
2-3167-16	上天天びん 6200g ML6001T/00	219,000	225,600	489	489										
2-3365-01-24	エクスポケット照度計 JCSS校正書付 LM-230	55,900	60,900	759	759										
2-345-01	ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 1.0-12.0	4,000	4,400	1748	1748										
2-345-02	ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 1.0-4.3	4,000	4,400	1748	1748										
2-345-03	ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 3.5-6.8	4,000	4,400	1748	1748										
2-345-04	ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 5.0-8.0	4,000	4,400	1748	1748										
2-345-05	ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 7.0-10.0	4,000	4,400	1748	1748										
2-345-06	ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 9.5-14.0	4,000	4,400	1748	1748										
2-345-08	pH試験紙 DUOTEST 1.0~12.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90311	7,600	8,200	1748	1748										
2-346-01	スリールバンドpH試験紙 1-11	4,400	4,800	1748	1748										
2-346-02	スリールバンドpH試験紙 1-11(Lタイプ)	5,400	5,900	1748	1748										
2-346-03	スリールバンドpH試験紙 詰替用 1箱(3巻入) MN90502	7,400	8,000	1748	1748										
2-347-01	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH0-14.0 1箱(100枚入) MN92110	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-02	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH4.5-10.0 1箱(100枚入) MN92120	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-03	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH3.6-6.1 1箱(100枚入) MN92130	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-04	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH5.1-7.2 1箱(100枚入) MN92140	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-05	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH6.0-7.7 1箱(100枚入) MN92150	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-06	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH7.5-9.5 1箱(100枚入) MN92160	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-07	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH0~6.0 1箱(100枚入) MN92115	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-08	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH2.0~9.0 1箱(100枚入) MN92118	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-09	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH1.7~3.8 1箱(100枚入) MN92190	4,000	4,400	1749	1749										
2-347-10	スティックpH試験紙(pH-Fix) pH7.0~14.0 1箱(100枚入) MN92125	4,000	4,400	1749	1749										
2-348-01	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH1.0-12.0 1箱(200枚入) MN90401	4,800	5,200	1749	1749										
2-348-02	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH0-1.8 1箱(200枚入) MN90411	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-03	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH1.8-3.8 1箱(200枚入) MN90413	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-04	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH3.8-5.5 1箱(200枚入) MN90415	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-05	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH4.0-9.0 1箱(200枚入) MN90424	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-06	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH5.2-6.8 1箱(200枚入) MN90416	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-07	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH6.0-8.1 1箱(200枚入) MN90417	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-08	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH7.2-8.8 1箱(200枚入) MN90419	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-09	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH8.0-9.7 1箱(200枚入) MN90420	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-10	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH9.5-12.0 1箱(200枚入) MN90421	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-11	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH12-14 1箱(200枚入) MN90423	4,600	5,000	1749	1749										
2-348-12	ストライプpH試験紙(PEHANON) pH2.8-4.6 1箱(200枚入) MN90414	4,600	5,000	1749	1749										
2-349-12	pH試験紙 1.0~11.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90202	5,100	5,600	1748	1748										214
2-349-13	pH試験紙 1.0~14.0 詰替用 1箱(3巻入) MN90224	5,100	5,600	1748	1748										214
2-3494-01	結束バンド PP製 最大径22 x 全長99mm 100本入 PLT1M-C186	3,300	3,590												284
2-3494-02	結束バンド PP製 最大径51 x 全長203mm 100本入 PLT2I-C186	6,040	6,640												284
2-3494-03	結束バンド PP製 最大径76 x 全長292mm 100本入 PLT3S-C186	9,500	10,800												284
2-3494-04	結束バンド PP製 最大径102 x 全長366mm 100本入 PLT4S-C186	10,900	12,300												284
2-3494-05	結束バンド PP製 最大径76 x 全長282mm 50本入 PLT3H-L186	6,600	7,430												284
2-350-02	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 鉄1000 100枚入	7,300	7,700	1752	1752										
2-350-03	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 鉄100 100枚入	7,300	8,300	1752	1752										
2-350-04	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX コバルト 100枚入	9,800	10,300	1752	1752										
2-350-05	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 銅 100枚入	7,800	8,600	1752	1752										
2-350-06	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX ニッケル 100枚入	9,100	10,500	1752	1752										
2-350-07	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX サルファイト 100枚入	8,000	9,100	1752	1752										
2-350-09	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX スズ 100枚入	12,000	13,800	1752	1752										
2-350-10	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 亜硝酸 100枚入	8,200	8,700	1752	1752										
2-350-11	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX パーオキシド100 100枚入	8,400	8,900	1752	1752										
2-350-12	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 硝酸・亜硝酸 100枚入	9,100	9,600	1752	1752										
2-350-13	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX アスコルビン酸 100枚入	9,800	10,800	1752	1752										
2-350-15	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX カリウム 100枚入	13,800	15,800	1752	1752										
2-350-16	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX パーオキシド25 100枚入	7,400	7,800	1752	1752										
2-350-17	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 亜硝酸3000 100枚入	8,100	9,200	1752	1752										
2-350-18	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX パーオキシド1000 1箱(100枚入) MN91333	7,600	8,000	1752	1752										
2-350-19	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 銀 100枚入	7,600	8,200	1752	1752										
2-350-20	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX シアン化物 100枚入	17,600	21,000	1752	1752										
2-350-21	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 塩素 100枚入	8,800	10,000	1752	1752										
2-350-22	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX モリブデン 100枚入	19,800	22,000	1752	1752										
2-350-23	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX EDTA 100枚入	9,200	10,500	1752	1752										
2-350-24	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX ルブリカント 100枚入	10,800	12,000	1752	1752										
2-350-25	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 過酢酸50 100枚入	10,000	11,400	1752	1752										
2-350-26	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 過酢酸500 100枚入	10,400	11,800	1752	1752										
2-350-27	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX グルタルアルデヒド 1箱(100枚入) MN91343	12,500	14,500	1752	1752										
2-350-28	半定量イオン試験紙 QUANTOFIX グルコース 100枚入	9,500	10,500	1752											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-4245-24	水質分析用光度計専用テストキット カドミウム セル テスト 1.14834.0001	18,200	18,900				240								
2-4245-25	水質分析用光度計専用テストキット 過酸化水素 セル テスト 1.14731.0001	21,000	21,800				240								
2-4245-26	水質分析用光度計専用テストキット カリウムセル テスト 1.14562.0001	21,500	22,300				240								
2-4245-27	水質分析用光度計専用テストキット カリウムセル テスト 1.00615.0001	22,100	22,900				240								
2-4245-28	水質分析用光度計専用テストキット クロム酸 セル テスト 1.14552.0001	19,100	19,500				240								
2-4245-29	水質分析用光度計専用テストキット 硝酸セル テスト 1.14563.0001	18,700	19,100				240								
2-4245-30	水質分析用光度計専用テストキット 硝酸セル テスト 1.14764.0001	18,700	19,100				240								
2-4245-31	水質分析用光度計専用テストキット 硝酸セル テスト 1.00614.0001	18,700	19,100				240								
2-4245-32	水質分析用光度計専用テストキット 全窒素(総窒素) セル テスト 1.00613.0001	21,600	22,100				240								
2-4245-33	水質分析用光度計専用テストキット 全窒素(総窒素) セル テスト 1.14763.0001	21,600	22,100				240								
2-4245-34	水質分析用光度計専用テストキット 鉄 セル テスト 1.14549.0001	17,000	17,400				240								
2-4245-35	水質分析用光度計専用テストキット 銅 セル テスト 1.14553.0001	17,200	17,600				240								
2-4245-36	水質分析用光度計専用テストキット フッ化物 セル テスト 1.00809.0001	17,000	17,600				240								
2-4245-37	水質分析用光度計専用テストキット リン酸セル テスト 1.14543.0001	18,500	18,900				240								
2-4245-38	水質分析用光度計専用テストキット リン酸セル テスト 1.14729.0001	18,900	19,300				240								
2-4245-39	水質分析用光度計専用テストキット リン酸セル テスト 1.14546.0001	17,400	18,100				240								
2-4245-40	水質分析用光度計専用テストキット リン酸セル テスト 1.00616.0001	17,100	17,700				240								
2-4342-01	地下水採水器 430g 3036-24 アクリル200型	37,500	40,000	713	713										
2-4342-02	地下水採水器 520g 3036-25 アクリル400型	38,500	41,000	713	713										
2-4576-01	アイビス(R)PCRチューブ フラット型キャップ 0.2mL IPCR-02-C	7,500	8,380	1322	1322										
2-4576-02	アイビス(R)PCRチューブ ドーム型キャップ 0.2mL IPCR-02D-C	7,500	8,380	1322	1322										
2-4576-03	アイビス(R)PCRチューブ フラット型キャップ 0.5mL IPCR-05-C	7,850	8,640	1322	1322										
2-4579-01	アイビス(R)ミニスパーチューブ 2mL 500本入り IMCT-200C	2,280	2,620	1331	1331										
2-459-01	RIA用テストチューブ LL-12 3mL 0405-01	24	28	2125	2125										
2-459-02	RIA用テストチューブ SS-14 5mL 0405-02	25	29	2125	2125										
2-463-01	マイクロチューブ 透明 No.1 1mL 0407-02	20,000	22,000	2121	2121										
2-463-02	マイクロチューブ 透明 No.2 1.5mL 0407-03	19,200	20,000	2121	2121										
2-463-03	マイクロチューブ 透明 No.3 2mL 0407-04	13,000	14,000	2121	2121										
2-463-04	マイクロチューブ 透明 No.4 3mL 0407-05	10,800	12,000	2121	2121										
2-463-05	マイクロチューブ 透明 No.01 0.3mL 0407-01	19,000	20,000	2121	2121										
2-4631-21	リサーチプラスF 3124000024	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-22	リサーチプラスF 3124000040	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-23	リサーチプラスF 3124000059	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-24	リサーチプラスF 3124000067	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-25	リサーチプラスF 3124000075	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-26	リサーチプラスF 3124000091	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-27	リサーチプラスF 3124000105	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-28	リサーチプラスF 3124000113	27,600	30,100	1431	1431										
2-4631-29	リサーチプラスF 3124000121	27,600	30,100	1431	1431										
2-4632-21	リサーチプラスV 3123000012	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-22	リサーチプラスV 3123000020	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-23	リサーチプラスV 3123000039	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-24	リサーチプラスV 3123000047	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-25	リサーチプラスV 3123000055	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-26	リサーチプラスV 3123000063	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-27	リサーチプラスV 3123000071	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-28	リサーチプラスV 3123000098	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-29	リサーチプラスV 3123000101	46,800	51,000	1431	1431										
2-4632-30	リサーチプラスV 3123000080	46,800	51,000	1431	1431										
2-4633-40	リファレンス2/F4925000120	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-41	リファレンス2/F4925000138	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-42	リファレンス2/F4925000146	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-43	リファレンス2/F4925000154	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-44	リファレンス2/F4925000162	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-45	リファレンス2/F4925000170	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-51	リファレンス2/F4925000014	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-52	リファレンス2/F4925000022	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-53	リファレンス2/F4925000030	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-54	リファレンス2/F4925000049	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-55	リファレンス2/F4925000057	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-56	リファレンス2/F4925000073	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-57	リファレンス2/F4925000081	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-58	リファレンス2/F4925000090	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-59	リファレンス2/F4925000103	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-60	マイクロベット 4925000065	33,500	36,500	1432	1432										
2-4633-61	マイクロベット 4925000111	33,500	36,500	1432	1432										
2-4634-31	リファレンス2/4924000010	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-32	リファレンス2/4924000029	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-33	リファレンス2/4924000037	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-34	リファレンス2/4924000045	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-35	リファレンス2/4924000053	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-36	リファレンス2/4924000061	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-37	リファレンス2/4924000070	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-38	リファレンス2/4924000088	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-39	リファレンス2/4924000096	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-40	リファレンス2/4924000100	49,200	53,600	1432	1432										
2-4634-41	リファレンス2/4924000118	49,200	53,600	1432	1432										
2-4635-01	マイクロベット 1-10mL 4720 000.011	62,100	67,700	1433	1433										
2-4635-11	バリチップP 1-10mL 100本入り 0030 048.130	18,100	19,700	1433	1433										
2-4635-12	バリチップS 2.5-10mL 0030 050.525	13,700	14,900	1433	1433										
2-4636-31	リサーチプラスM 3125000010	119,000	130,000	1431	1431										
2-4636-32	リサーチプラスM 3125000036	119,000	130,000	1431	1431										
2-4636-33	リサーチプラスM 3125000052	119,000	130,000	1431	1431										
2-4636-34	リサーチプラスM 3125000028	130,000	142,000	1431	1431										
2-4636-35	リサーチプラスM 3125000044	130,000	142,000	1431	1431										
2-4636-36	リサーチプラスM 3125000060	130,000	142,000	1431	1431										
2-464-01	マイクロチューブ 褐色 No.1 1mL 0407-06	20,000	22,000	2121	2121										
2-464-02	マイクロチューブ 褐色 No.2 1.5mL 0407-07	18,400	20,000	2121	2121										
2-4645-41	コンビチップアドバンス 0.1mL 100本入 0030 089.405	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-42	コンビチップアドバンス 0.2mL 100本入 0030 089.413	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-43	コンビチップアドバンス 0.5mL 100本入 0030 089.421	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-44	コンビチップアドバンス 1.0mL 100本入 0030 089.430	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-45	コンビチップアドバンス 2.5mL 100本入 0030 089.448	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-46	コンビチップアドバンス 5.0mL 100本入 0030 089.456	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-47	コンビチップアドバンス 10mL 100本入 0030 089.464	16,900	18,500	1433	1433										
2-4645-49	コンビチップアドバンス 0.1mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.618	31,500	34,400	1433	1433										
2-4645-50	コンビチップアドバンス 0.2mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.626	31,500	34,400	1433	1433										
2-4645-51	コンビチップアドバンス 0.5mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.634	31,500	34,400												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-4877-12	epTIPSシングル0030010060	4,800	5,300	1434	1434										
2-4878-01	ビベツチップ(epTIPS) ラック 0.1~20uL 96本/箱×5箱 0030 075.226	9,100	9,900	1434	1434										
2-4878-02	ビベツチップ(epTIPS) ラック 2~200uL 96本/箱×5箱 0030 075.234	8,400	9,200	1434	1434										
2-4878-03	ビベツチップ(epTIPS) ラック 20~300uL 96本/箱×5箱 0030 075.242	8,400	9,200	1434	1434										
2-4878-04	ビベツチップ(epTIPS) ラック 50~1000uL 96本/箱×5箱 0030 075.250	8,400	9,200	1434	1434										
2-4878-05	ビベツチップ(epTIPS) ラック 250~2500uL 48本/箱×5箱 0030 075.285	7,500	8,200	1434	1434										
2-4878-06	ビベツチップ(epTIPS) ラック 500~10000 24本/箱×5箱 0030 075.315	10,000	10,900	1434	1434										
2-4887-03	包埋カセット 1500個入 緑 M498-4	27,400	22,600	1583	1583	977									
2-4887-04	包埋カセット 1500個入 黄 M498-5	27,400	22,600	1583	1583	977									
2-4887-05	包埋カセット 1500個入 青 M498-6	27,400	22,600	1583	1583	977									
2-4891-01	ベースモールド 1000個 M475-1	36,000	31,000	1584	1584	977									
2-4891-02	ベースモールド 1000個 M475-2	36,000	31,000	1584	1584	977									
2-4891-03	ベースモールド 1000個 M475-3	36,000	31,000	1584	1584	977									
2-4891-04	ベースモールド 1000個 M475-4	36,000	31,000	1584	1584	977									
2-4891-05	ベースモールド 1000個 M475-5	36,000	31,000	1584	1584	977									
2-4969-03	ビベツチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 フィルター付 50本/ラック×10ラック 4421-SF	59,500	62,000	1462	1462										
2-4998-04	規格瓶SCC 茶 80本入(純水洗浄処理済み) No.5K	29,200	29,900	3296	3296										
2-4998-06	規格瓶SCC 茶 50本入(純水洗浄処理済み) No.10K	23,800	24,400	3296	3296										
2-4998-09	規格瓶SCC 茶 50本入(純水洗浄処理済み) No.13K	29,100	29,800	3296	3296										
2-4998-10	規格瓶SCC 茶 30本入(純水洗浄処理済み) No.14K	21,700	22,200	3296	3296										
2-4998-11	規格瓶SCC 茶 24本入(純水洗浄処理済み) No.14K	21,100	21,600	3296	3296										
2-4999-01	規格瓶(広口) 茶褐色 14mL No.1K	75	81	1916	1916										
2-4999-02	規格瓶(広口) 茶褐色 24mL No.2K	75	81	1916	1916										
2-4999-03	規格瓶(広口) 茶褐色 37.5mL No.4K	88	94	1916	1916										
2-4999-04	規格瓶(広口) 茶褐色 50mL No.5K	97	110	1916	1916										
2-4999-05	規格瓶(広口) 茶褐色 85.5mL No.8K	110	120	1916	1916										
2-4999-06	規格瓶(広口) 茶褐色 109mL No.10K	120	140	1916	1916										
2-4999-07	規格瓶(広口) 茶褐色 134mL No.11K	140	170	1916	1916										
2-4999-08	規格瓶(広口) 茶褐色 173mL No.12K	140	170	1916	1916										
2-4999-09	規格瓶(広口) 茶褐色 206mL No.13K	150	180	1916	1916										
2-4999-10	規格瓶(広口) 茶褐色 250mL No.14	210	240	1916	1916										
2-4999-11	規格瓶(広口) 茶褐色 570mL No.50	310	350	1916	1916										
2-5093-01	デイスボPPクリアカップ 100mL	20	22	1811	1811		93								
2-5093-03	デイスボPPクリアカップ 300mL	40	44	1811	1811		93								
2-5142-01	NMRチューブ用ビベツ 1箱(100本入) Z255688-1PAK	21,900	22,500	1733	1733										
2-5143-01	NMR試料管ラック Z118257-1EA	6,870	7,070	1734	1734										
2-5152-01	プロテクガード ライトワークウェア Lサイズ 1枚入 68811-1	750	680	2947	2947										
2-5152-02	プロテクガード ライトワークウェア XLサイズ 1枚入 68821-1	750	680	2947	2947										
2-5152-51	プロテクガード ライトワークウェア Lサイズ 50枚入 68811	37,500	34,000	2947	2947										
2-5152-52	プロテクガード ライトワークウェア XLサイズ 50枚入 68821	37,500	34,000	2947	2947										
2-5178-11	高温熱プレス機 0~1t H400-01	662,000	677,000	327	327										
2-5178-12	高温熱プレス機 0~5t H400-05	716,000	731,000	327	327										
2-5178-13	高温熱プレス機 0~15t H400-15	746,000	761,000	327	327										
2-5178-14	高温熱プレス機 0~1t H400-01K	798,000	813,000	327	327										
2-5178-15	高温熱プレス機 0~5t H400-05K	815,000	831,000	327	327										
2-5178-16	高温熱プレス機 H400-15K	820,000	836,000	327	327										
2-5209-11	分子生物学用水 1000mL 95284-1L	23,500	26,200	1773	1773										
2-5209-13	分子生物学用水 500mL 95284-500ML	15,200	17,000	1773	1773										
2-5209-15	分子生物学用水 100mL 95284-100ML	6,970	7,780	1773	1773										
2-5237-03	ピオラモディスボビベツII(ペーパー・プラスチック包装) 5mL 200本入 4732	6,600	7,000	2101	2101	984	85	66							
2-5237-04	ピオラモディスボビベツII(ペーパー・プラスチック包装) 10mL 200本入 4733	7,050	7,400	2101	2101	984	85	66							
2-5237-05	ピオラモディスボビベツII(ペーパー・プラスチック包装) 25mL 200本入 4734	12,700	13,600	2101	2101	984	85	66							
2-5237-06	ピオラモディスボビベツII(ペーパー・プラスチック包装) 50mL 100本入 4735	11,500	12,300	2101	2101	984	85	66							
2-5237-12	ピオラモディスボビベツII(ペーパー・プラスチック包装) 2mL 1000本入	22,900	24,500	2101	2101	984		66							
2-5238-03	ピオラモディスボビベツII(プラスチック包装) 5mL 200本入 4738	7,500	8,200	2101	2101		85	66							
2-5238-04	ピオラモディスボビベツII(プラスチック包装) 10mL 200本入 4739	8,250	8,600	2101	2101		85	66							
2-5238-05	ピオラモディスボビベツII(プラスチック包装) 25mL 200本入 4740	15,000	16,000	2101	2101		85	66							
2-5238-06	ピオラモディスボビベツII(プラスチック包装) 50mL 100本入 4741	13,600	14,400	2101	2101		85	66							
2-5238-12	ピオラモディスボビベツII(プラスチック包装) 2mL 1000本入	27,500	29,500	2101	2101			66							
2-5399-11	ラビダス・ミニスラブ電気泳動ゲル作製キット 2393010/AE-6401	28,600	28,800	1694	1694										
2-5400-11	ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラビダス・ミニスラブ」 2322197/WSE-1165	85,800	88,000	1694	1694										
2-5488-12	遠沈管 20個×4袋 91051-i	9,060	10,600	2134	2134										
2-5488-13	遠沈管 40個×4袋 91015-i	13,300	15,500	2134	2134										
2-550-01	ニューワグネルポット NF-2型 φ256×φ234×297mm	2,800	2,900	1573	1573										
2-550-02	ニューワグネルポット NF-5型 φ174.6×φ160.4×197.5mm	1,450	1,700	1573	1573										
2-550-03	ニューワグネルポット NF-10型 φ123×116×145mm	1,050	1,150	1573	1573										
2-550-51	ニューワグネルポット NF-2型 φ256×φ234×297mm 10個入	25,400	26,500	1573	1573										
2-550-52	ニューワグネルポット NF-5型 φ174.6×φ160.4×197.5mm 10個入	13,000	15,000	1573	1573										
2-550-53	ニューワグネルポット NF-10型 φ123×116×145mm 10個入	9,200	10,300	1573	1573										
2-5715-01	EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R) 20ml 9392020	180,500	170,000	1470	1470										
2-5715-02	EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R) 50ml 9392050	180,500	170,000	1470	1470										
2-5720-11	デイスボセルスタンド 210×70×35mm BRA759500	2,600	2,700	1715	1715										
2-575-11	耐薬キャビネット(Jolly)(下段、両開き) 組立済 9733000 044401	20,000	20,800	1086	1086						52				
2-575-12	耐薬キャビネット(Jolly)(トール、両開き) 組立済 9732000 044401	26,000	27,200	1086	1086						52				
2-575-13	耐薬キャビネット(Jolly)(トールマルチスペース) 組立済 9588000 044406	28,000	29,300	1086	1086						52				
2-5791-01	水分活性測定装置 Pawkit	380,000	450,000				203								
2-5812-01	コロキヤッチスベアテープ 100mm×5m 1本 CR-101	550	590	2764	2764			273							
2-5812-02	コロキヤッチスベアテープ 160mm×5m 1本 CR-105	880	930	2764	2764			273							
2-5852-01	シングルバス カンビロバクター 1箱(25袋入) 1.04143.0001	29,500	31,900					35							
2-5852-02	シングルバス E.coli O157 1箱(25袋入) 1.04141.0001	29,500	31,900					35							
2-5852-03	シングルバス サルモネラ 1箱(25袋入) 1.04140.0001	30,900	33,400					35							
2-5852-11	シングルバス リステリア モノサイトゲネス(全血清型)1箱(25袋入) 1.04148.0001	35,800	38,700					35							
2-5967-01	天秤用バッグスタンド スリムタイプ BG-S	5,400	5,900	323	323			46	58						
2-5967-11	秤量・処理サンプル採取用バッグスタンド 交換用粘着シール	870	960	322	322			46	58						
2-6106-01	NBR耐油エプロン 胸 AF-7000 S	4,030	2,900					322							
2-6107-01	NBR耐油エプロン 胸 AF-7000 WH M	4,030	2,900					322							
2-6108-01	NBR耐油エプロン 胸 AF-7000 WH L	4,030	2,900					322							
2-624-01	真空データローガー(ビエゾ・ピラニ型) TM101	152,000	158,000	807	807										
2-624-11	真空データローガー(ビエゾ・ピラニ型)ソフトアクセサリキット	36,000	37,000	807	807										
2-630-09	コールドライト用交換ランプ 100W	5,000	5,560	935	935										
2-6346-01	シンプルバック AV1 48個入 080520-351	4,000	4,300					206							
2-6346-02	シンプルバック AV2 48個入 080520-352	4,000	4,300					206							
2-6346-03	シンプルバック AV2.5 48個入 080520-3525	4,000	4,300					206							
2-6346-04	シンプルバック AV3 48個入 080520-353	4,000	4,300					206							
2-6391-01	サニスベックテストバッグ フィルター付き	19,200	17,360	319	319			44	57						
2-6391-51	サニスベックテストバッグ ケース販売 フィルター付き	180,000	165,000	319	319										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-759-01	精密圧力調整器(SRS-HS) GHN3-2	29,600	31,100	816	816										
2-759-03	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSN3-He	39,800	41,800	816	816										
2-759-04	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSN3-H2	39,800	41,800	816	816										
2-759-05	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSN1-He	49,800	52,300	816	816										
2-759-06	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSN1-H2	49,800	52,300	816	816										
2-759-07	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSS-3	111,000	116,600	816	816										
2-759-08	精密圧力調整器(SRS-HS) GHN1-O2	39,400	41,400	816	816										
2-759-09	精密圧力調整器(SRS-HS) GHN1-N2	39,400	41,400	816	816										
2-759-10	精密圧力調整器(SRS-HS) GHN1-Ar	39,400	41,400	816	816										
2-759-11	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSS-5	92,000	96,600	816	816										
2-759-12	精密圧力調整器(SRS-HS) GHSS-5H	99,800	105,000	816	816										
2-7663-01	コネクター(バリュウパック) T型 15個入 S	880	1,180	2301	2301										
2-7663-02	コネクター(バリュウパック) T型 15個入 M	1,050	1,380	2301	2301										
2-7663-03	コネクター(バリュウパック) T型 15個入 L	1,160	1,540	2301	2301										
2-7664-01	コネクター(バリュウパック) Y型 15個入 S	1,060	1,410	2301	2301										
2-7664-02	コネクター(バリュウパック) Y型 15個入 M	1,170	1,520	2301	2301										
2-7664-03	コネクター(バリュウパック) Y型 15個入 L	1,400	1,850	2301	2301										
2-7665-01	コネクター(バリュウパック) I型 15個入 S	820	1,040	2301	2301										
2-7665-02	コネクター(バリュウパック) I型 15個入 M	1,170	1,460	2301	2301										
2-7665-03	コネクター(バリュウパック) I型 15個入 L	1,400	1,720	2301	2301										
2-7732-21	ディスプレイ計算機 C-Chip (改良ノイバウエル型) DHC-N01	16,200	16,700	1596	1596										
2-7732-23	ディスプレイ計算機 C-Chip (ビルケルチュルク型) DHC-B02	16,200	16,700	1596	1596										
2-7732-24	ディスプレイ計算機 C-Chip (フックスローゼンタール) DHC-F01	16,200	16,700	1596	1596										
2-7749-21	パワーミキサー(2スピード)用100mmスクリュー	2,060	2,300	215	215										
2-7827-01	ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 NS-LR	134,000	139,000	285	285										
2-7827-01-22	ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付 NS-LR	144,000	149,000	285	285										
2-7827-02	ネオシェーカー 8の字 NS-8	145,000	151,000	285	285										
2-7827-03	ネオシェーカー 高速旋回 NS-R	143,000	146,000	285	285										
2-7827-06	ネオシェーカー シーズー NS-S	95,000	99,500	285	285										
2-7827-11	ネオシェーカー用フラットホルダ NSA-FLH	5,500	6,100	285	285										
2-7832-01	ハイパーホットスターラーシステムDx HVDH-L	216,000	223,000	249	249										
2-7832-02	ハイパーホットスターラーシステムDx HVDH-S	214,000	221,000	249	249										
2-7845-21	上天びん 320g MS303TS/00	313,000	322,400	489	489										
2-7845-22	上天びん 420g MS403TS/00	346,000	356,400	489	489										
2-7845-23	上天びん 3200g MS3002TS/00	315,000	324,500	489	489										
2-7845-24	上天びん 4200g MS4002TS/00	348,000	358,500	489	489										
2-7845-25	上天びん 6200g MS6002TS/00	407,000	419,300	489	489										
2-7845-26	上天びん 8200g MS8001TS/00	269,000	277,100	489	489										
2-7851-01	キムタール用ディスプレイケース ネジ付タイプ KT-DP	7,500	8,300	2485	2485										
2-7851-02	キムタール用ディスプレイケース マグネットタイプ KT-DP2	9,180	10,300	2485	2485										
2-7851-03	キムタール用ディスプレイケース フックタイプ KT-DP3	9,050	10,100	2485	2485										
2-7852-11	ハイプレッシャージャッキ J-2DS	678,000	682,000	327	327										
2-7909-01	湿潤箱 モイストチャンバー 270×190×51mm MC-NM12	10,400	11,500	1599	1599										
2-7909-02	湿潤箱 モイストチャンバー 363×263×50mm MC-NM20	13,900	15,300	1599	1599										
2-7917-01	パソリナデシケーター(非常電タイプ) IW-ESD	25,200	27,000	1175	1175										
2-7917-11	IW-ESD用予備棚板(非常電仕様)	1,350	1,400	1175	1175										
2-7918-01	ユニットデシケーター(非常電タイプ) UD-1ESD	12,600	13,500	1178	1178										
2-7918-02	ユニットデシケーター(非常電タイプ) 4個セット UD-4ESD	47,800	51,000	1178	1178										
2-7938-01	オートドライデシケーター(遮光タイプ) 330×345×525mm OH-SK	51,500	52,700	1170	1170										
2-7938-02	オートドライデシケーター(遮光タイプ) 530×345×335mm OL-SK	57,000	58,300	1170	1170										
2-7940-11	ウォーターバス用 スノコ	5,700	6,100	87	87		63								
2-7945-12	万力熱プレス機 デジタル MNP2-002D	308,000	318,000	325	325										
2-8005-03	スクリーンキャップチューブ 丸底 目盛付き 1.5mL T335-5SPRTP	39,000	35,300	1337	1337										
2-8039-01	ミックスローター VMRC-5	219,000	223,000	296	296										
2-8039-01-22	ミックスローター 出荷前点検検査書付 VMRC-5	229,000	233,000	296	296										
2-8064-01	綿棒型粘着スティック 1袋(20本×30袋入) PETA-600	28,200	29,700	3260	3260										
2-8077-11	ラコムテスターpH用pH交換電極(BNCコネクタータイプ) PMP樹脂 ECF07252203B	19,800	20,800	658	658										
2-814-01	薬包紙ケース 小 YKH-1 YKH-1(小)	4,600	5,100	523	523										
2-814-02	薬包紙ケース 中 YKH-2 YKH-2(中)	4,980	5,500	523	523										
2-814-03	薬包紙ケース 大 YKH-3 YKH-3(大)	5,350	5,900	523	523										
2-814-04	薬包紙ケース 特大 YKH-4 YKH-4(特大)	5,700	6,300	523	523										
2-814-05	薬包紙ケース YKH-0(ミニ)	3,700	4,100	523	523										
2-8157-14	小型熱プレス機(冷却機能付き) 0~1t HC300-01K	728,000	739,000	326	326										
2-8165-02	水質検知管 銅イオン 1箱(10本入) 203S	5,000	5,300	699	699										
2-8165-03	水質検知管 塩素イオン 1箱(10本入) 201SA	2,200	2,400	699	699										
2-8165-04	水質検知管 塩素イオン 1箱(10本入) 201SB	2,200	2,400	699	699										
2-8165-05	水質検知管 残留塩素 1箱(10本入) 234SA	2,500	2,800	699	699										
2-8165-06	水質検知管 シアンイオン 1箱(10本入) 204S	2,200	2,400	699	699										
2-8165-07	水質検知管 溶剤中水分 1箱(10本入) 77S	3,000	3,300	699	699										
2-8165-08	水質検知管 溶存硫化物 1箱(10本入) 200SA	2,200	2,400	699	699										
2-8165-09	水質検知管 溶存硫化物 1箱(10本入) 200SB	2,200	2,400	699	699										
2-8165-10	水質検知管 ヒ素 1箱(10本入) 27	3,500	3,700	699	699										
2-8210-04	広口ねじ口瓶 デュラン(R) 5000mL 017250-5000	41,000	41,050	1904	1904										
2-8210-05	広口ねじ口瓶 デュラン(R) 10000mL 017250-10000	66,000	66,150	1904	1904										
2-8278-01	チタンピンセット PTN-01	3,980	4,500	3382	3382										
2-8278-02	チタンピンセット PTN-02	3,980	4,500	3382	3382										
2-8278-03	チタンピンセット PTN-03	3,980	4,500	3382	3382										
2-8296-01	圧縮空気不純物測定用検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 600SP	3,500	3,700	721	721										
2-8296-02	圧縮空気不純物測定用検知管 オイルミスト 1箱(10本入) 602SP	3,500	3,700	721	721										
2-8296-03	圧縮空気不純物測定用検知管 酸素 1箱(5本入) 604SP2	3,500	3,700	721	721										
2-8296-04	圧縮空気不純物測定用検知管 水分 1箱(10本入) 603SP2	3,500	3,700	721	721										
2-8296-05	圧縮空気不純物測定用検知管 二酸化炭素 1箱(10本入) 601SP	3,500	3,700	721	721										
2-845-03	メンブレンフィルター(PES) 0.22um×φ47mm 200枚入 047022MPFES	14,800	16,800	1646	1646										
2-845-14	メンブレンフィルター(PES) 0.22um×φ90mm 50枚入 090022MPFES	10,500	12,000	1646	1646										
2-846-03	メンブレンフィルター(PES) 0.45um×φ47mm 200枚入 047045MPFES	14,800	16,800	1646	1646										
2-846-14	メンブレンフィルター(PES) 0.45um×φ90mm 50枚入 090045MPFES	10,500	12,000	1646	1646										
2-847-14	メンブレンフィルター(PES) 0.1um×φ90mm 50枚入 090010-MPFES	10,500	12,000	1646	1646										
2-8510-01	イーザーアクションポンプ A25/5L	10,800	13,000	419	419										
2-8648-01	ベトリスライド 1箱(100枚入) PDMA04700	24,000	25,800												
2-8684-01	テンキーキーボックス 400×146×410mm KB-ER-40	159,000	179,000	1248	1248			112							
2-8684-11	キーボックス用ベース 400×270×14mm	7,000	7,800	1248	1248										
2-8701-11	手指消毒器 超音波霧化式 TEK-103D-2	105,000	121,000			404		345							
2-8849-01	サニエコマスク 100枚入 2ply平面耳掛け	700	820					299		16			378		
2-8849-51	サニエコマスク ケース販売 3000枚入 2ply平面耳掛け	19,800	23,100					299							
2-9080-01	ネジゆるみ止め用接着剤 222	1,060	1,250	2425	2425										
2-9080-02	ネジゆるみ止め用接着剤 243	1,060	1,250	2425	2425										
2-9080-03	ネジゆるみ止め用接着剤 263	1,060	1,250	2425	2425										
2-9080-04	ネジゆるみ止め用接着剤 290	1,060	1,250	2425	2425										
2-9146-01	オイルバス用耐熱シリコンオイル 1kg ASO-100	12,800	13,900	2414	2414										
2-9146-02	オイルバス用耐熱シリコンオイル 15kg ASO-100-15KG	183,000	193,000	2414	2414										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ズ2016 頁	サニーフ ズ2020 頁	設備2022 頁	アズビ ア2023 頁	アズツ ール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
2-9221-06	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-050510 495mm×495mm 10mm	6,290	6,920	2378	2378										
2-9222-01	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051001 495mm×1000mm 1mm	1,450	1,600	2378	2378										
2-9222-02	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051002 495mm×1000mm 2mm	2,880	3,170	2378	2378										
2-9222-03	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051003 495mm×1000mm 3mm	4,380	4,820	2378	2378										
2-9222-04	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051004 495mm×1000mm 4mm	5,740	6,320	2378	2378										
2-9222-05	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051005 495mm×1000mm 5mm	7,180	7,900	2378	2378										
2-9222-06	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051010 495mm×1000mm 10mm	12,600	13,840	2378	2378										
2-9223-01	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101001 995mm×1000mm 1mm	2,880	3,170	2378	2378										
2-9223-02	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101002 995mm×1000mm 2mm	5,740	6,320	2378	2378										
2-9223-03	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101003 995mm×1000mm 3mm	8,640	9,510	2378	2378										
2-9223-04	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101004 995mm×1000mm 4mm	11,600	12,670	2378	2378										
2-9223-05	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101005 995mm×1000mm 5mm	14,400	15,790	2378	2378										
2-9223-06	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101010 995mm×1000mm 10mm	25,300	27,780	2378	2378										
2-9227-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050501 495mm×495mm 1mm	1,320	1,460	2378	2378										
2-9227-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050502 495mm×495mm 2mm	2,660	2,930	2378	2378										
2-9227-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050503 495mm×495mm 3mm	3,990	4,390	2378	2378										
2-9227-04	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050504 495mm×495mm 4mm	5,230	5,760	2378	2378										
2-9227-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050505 495mm×495mm 5mm	6,510	7,170	2378	2378										
2-9227-06	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050510 495mm×495mm 10mm	13,100	13,480	2378	2378										
2-9228-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051001 495mm×1000mm 1mm	2,660	2,930	2378	2378										
2-9228-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051002 495mm×1000mm 2mm	5,230	5,760	2378	2378										
2-9228-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051003 495mm×1000mm 3mm	7,940	8,560	2378	2378										
2-9228-04	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051004 495mm×1000mm 4mm	10,600	11,380	2378	2378										
2-9228-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051005 495mm×1000mm 5mm	13,300	14,340	2378	2378										
2-9228-06	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051010 495mm×1000mm 10mm	26,100	28,800	2378	2378										
2-9229-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101001 995mm×1000mm 1mm	5,230	5,760	2378	2378										
2-9229-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101002 995mm×1000mm 2mm	10,500	11,540	2378	2378										
2-9229-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101003 995mm×1000mm 3mm	15,800	17,320	2378	2378										
2-9229-04	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101004 995mm×1000mm 4mm	21,200	23,200	2378	2378										
2-9229-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101005 995mm×1000mm 5mm	26,500	29,200	2378	2378										
2-9229-06	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101010 995mm×1000mm 10mm	52,100	57,230	2378	2378										
2-9230-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-050501 495mm×495mm 1mm	1,480	1,630	2378	2378										
2-9230-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-050502 495mm×495mm 2mm	2,940	3,130	2378	2378										
2-9230-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-050503 495mm×495mm 3mm	4,340	4,780	2378	2378										
2-9230-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-050505 495mm×495mm 5mm	7,200	7,920	2378	2378										
2-9230-06	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-050510 495mm×495mm 10mm	13,800	15,120	2378	2378										
2-9231-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-051001 495mm×1000mm 1mm	3,010	3,130	2378	2378										
2-9231-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-051002 495mm×1000mm 2mm	5,840	6,260	2378	2378										
2-9231-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-051003 495mm×1000mm 3mm	8,650	9,520	2378	2378										
2-9231-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-051005 495mm×1000mm 5mm	14,500	15,860	2378	2378										
2-9231-06	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-051010 495mm×1000mm 10mm	27,400	29,990	2378	2378										
2-9232-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-101001 995mm×1000mm 1mm	5,840	6,260	2378	2378										
2-9232-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-101002 995mm×1000mm 2mm	11,600	12,670	2378	2378										
2-9232-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-101003 995mm×1000mm 3mm	17,500	19,100	2378	2378										
2-9233-01	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-050501 500mm×495mm 1mm	5,020	5,690	2378	2378										
2-9233-02	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-050502 500mm×495mm 2mm	10,100	11,700	2378	2378										
2-9233-03	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-050503 500mm×495mm 3mm	15,100	17,080	2378	2378										
2-9233-05	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-050505 495mm×495mm 5mm	10,900	12,450	2378	2378										
2-9233-06	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-050510 495mm×495mm 10mm	21,600	24,830	2378	2378										
2-9234-01	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-051001 500mm×1000mm 1mm	10,500	12,080	2378	2378										
2-9234-02	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-051002 500mm×1000mm 2mm	20,200	23,300	2378	2378										
2-9234-03	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-051003 500mm×1000mm 3mm	30,100	34,700	2378	2378										
2-9234-05	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-051005 495mm×1000mm 5mm	20,100	22,990	2378	2378										
2-9234-06	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-051010 495mm×1000mm 10mm	34,900	40,090	2378	2378										
2-9235-06	樹脂板材 ポリアセタール板 POMN-101010 995mm×1000mm 10mm	87,000	100,040	2378	2378										
2-9246-02	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ) 本体(接続コード付)	24,800	27,200	384	384										
2-9246-11	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(脱脂用)	3,400	3,900	384	384										
2-9246-12	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(ステンレス脱脂用)	3,800	4,350	384	384										
2-9246-13	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(金K24)	9,550	10,900	384	384										
2-9246-14	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(金K18)	8,950	10,300	384	384										
2-9246-15	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(銀)	5,100	5,850	384	384										
2-9246-16	PROMEX メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(銅)	4,500	5,200	384	384										
2-9366-01	レーザーポインター UC-S1	10,500	12,600	2588	2588	1613									
2-9366-03	レーザーポインター SPB1	27,000	32,400	2588	2588	1613									
2-9397-01	実習白衣 シングル 男性用 S JH-MS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9397-02	実習白衣 シングル 男性用 M JH-MS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9397-03	実習白衣 シングル 男性用 L JH-MS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9397-04	実習白衣 シングル 男性用 LL JH-MS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9397-05	実習白衣 シングル 男性用 3L JH-MS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9398-02	実習白衣 ダブル 男性用 M JH-MW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9398-03	実習白衣 ダブル 男性用 L JH-MW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9398-04	実習白衣 ダブル 男性用 LL JH-MW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9398-05	実習白衣 ダブル 男性用 3L JH-MW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9399-01	実習白衣 シングル 女性用 S JH-FS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9399-02	実習白衣 シングル 女性用 M JH-FS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9399-03	実習白衣 シングル 女性用 L JH-FS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9399-04	実習白衣 シングル 女性用 LL JH-FS	3,500	3,700	2940	2940		160								
2-9400-01	実習白衣 ダブル 女性用 S JH-FW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9400-02	実習白衣 ダブル 女性用 M JH-FW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9400-03	実習白衣 ダブル 女性用 L JH-FW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-9400-04	実習白衣 ダブル 女性用 LL JH-FW	3,600	3,800	2940	2940		160								
2-941-11	ガス流量計(PC製・バルブ付き)用スタンド KZ-7002-ST	6,260	6,900	820	820										
2-942-11	液体流量計(PC製・バルブ付き)用スタンド KZ-7003-ST	8,010	8,800	820	820										
2-9422-13	HPLC配管用PEEKチューブ NPK-025 0.75×1/16 1巻(10m) NPK-025	11,000	12,000	2268	2268										
2-9422-14	HPLC配管用PEEKチューブ NPK-026 1.0×1/16 1巻(10m) NPK-026	11,000	12,000	2268	2268										
2-9496-01	デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し TM-86	11,900	13,700	798	798										
2-9500-01	ドライバス(ビーズ・ウォーターバス兼用) EL-01	72,200	89,000	152	152										
2-9500-02	ドライバス(ビーズ・ウォーターバス兼用) EL-02	88,100	109,000	152	152										
2-9500-12	ドライバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)用ブロック 0.5mLチューブ 20本用 MD-B0.5	20,000	28,000	152	152										
2-9501-12	ケルブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)用 ハーフブロック 0.5mLチューブ 15本用 MC-B0.5H	11,300	11,600	156	156										
2-9501-13	ケルブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)用 ハーフブロック 1.5mL or 2.0mLチューブ 15本用 MC-B1.5H	11,300	11,600	156	156										
2-9513-21	卓上振動器 エンゼルバイブレーターデジタル 50Hz(東日本用)	14,000	16,000	287	287										
2-9513-22	卓上振動器 エンゼルバイブレーターデジタル 60Hz(西日本用)	14,000	16,000	287	287										
2-9528-01	ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用) MD-MINI	47,500	55,000	152	152										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ーズ2016 頁	サニーフ ーズ2020 頁	設備2022 頁	アズビュ ア2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
2-9582-20	樹脂丸棒 PE φ90mm×495mm	10,300	11,240	2384	2384										
2-9582-21	樹脂丸棒 PE φ100mm×495mm	13,500	14,840	2384	2384										
2-9582-22	樹脂丸棒 PE φ110mm×495mm	18,730	20,610	2384	2384										
2-9582-23	樹脂丸棒 PE φ120mm×495mm	22,400	24,560	2384	2384										
2-9582-24	樹脂丸棒 PE φ130mm×495mm	26,130	28,750	2384	2384										
2-9582-25	樹脂丸棒 PE φ140mm×495mm	30,300	33,240	2384	2384										
2-9582-26	樹脂丸棒 PE φ150mm×495mm	31,600	34,760	2384	2384										
2-9582-27	樹脂丸棒 PE φ160mm×495mm	39,500	43,450	2384	2384										
2-9582-29	樹脂丸棒 PE φ180mm×495mm	50,000	54,980	2384	2384										
2-9582-31	樹脂丸棒 PE φ200mm×495mm	61,700	67,850	2384	2384										
2-9583-06	樹脂丸棒 PE φ20mm×1000mm	1,280	1,410	2385	2385										
2-9583-07	樹脂丸棒 PE φ25mm×1000mm	1,920	2,120	2385	2385										
2-9583-08	樹脂丸棒 PE φ30mm×1000mm	2,470	2,720	2385	2385										
2-9583-09	樹脂丸棒 PE φ35mm×1000mm	3,690	4,060	2385	2385										
2-9583-10	樹脂丸棒 PE φ40mm×1000mm	4,350	4,790	2385	2385										
2-9583-11	樹脂丸棒 PE φ45mm×1000mm	6,040	6,650	2385	2385										
2-9583-12	樹脂丸棒 PE φ50mm×1000mm	6,770	7,450	2385	2385										
2-9583-14	樹脂丸棒 PE φ60mm×1000mm	9,760	10,740	2385	2385										
2-9583-16	樹脂丸棒 PE φ70mm×1000mm	12,800	14,000	2385	2385										
2-9583-18	樹脂丸棒 PE φ80mm×1000mm	18,400	20,150	2385	2385										
2-9583-20	樹脂丸棒 PE φ90mm×1000mm	19,800	21,760	2385	2385										
2-9583-21	樹脂丸棒 PE φ100mm×1000mm	26,100	28,700	2385	2385										
2-9583-22	樹脂丸棒 PE φ110mm×1000mm	36,200	39,770	2385	2385										
2-9583-23	樹脂丸棒 PE φ120mm×1000mm	43,300	47,540	2385	2385										
2-9583-24	樹脂丸棒 PE φ130mm×1000mm	50,630	55,700	2385	2385										
2-9583-25	樹脂丸棒 PE φ140mm×1000mm	58,600	64,450	2385	2385										
2-9583-26	樹脂丸棒 PE φ150mm×1000mm	61,230	67,360	2385	2385										
2-9583-27	樹脂丸棒 PE φ160mm×1000mm	76,500	84,060	2385	2385										
2-9583-29	樹脂丸棒 PE φ180mm×1000mm	96,830	106,520	2385	2385										
2-9583-31	樹脂丸棒 PE φ200mm×1000mm	120,000	131,390	2385	2385										
2-9584-06	樹脂丸棒 PP φ20mm×495mm	660	730	2384	2384										
2-9584-07	樹脂丸棒 PP φ25mm×495mm	980	1,080	2384	2384										
2-9584-08	樹脂丸棒 PP φ30mm×495mm	1,260	1,390	2384	2384										
2-9584-09	樹脂丸棒 PP φ35mm×495mm	1,890	2,080	2384	2384										
2-9584-10	樹脂丸棒 PP φ40mm×495mm	2,210	2,440	2384	2384										
2-9584-11	樹脂丸棒 PP φ45mm×495mm	3,130	3,450	2384	2384										
2-9584-12	樹脂丸棒 PP φ50mm×495mm	3,520	3,880	2384	2384										
2-9584-14	樹脂丸棒 PP φ60mm×495mm	5,010	5,520	2384	2384										
2-9584-16	樹脂丸棒 PP φ70mm×495mm	6,590	7,250	2384	2384										
2-9584-18	樹脂丸棒 PP φ80mm×495mm	9,470	10,420	2384	2384										
2-9584-20	樹脂丸棒 PP φ90mm×495mm	10,300	11,240	2384	2384										
2-9584-21	樹脂丸棒 PP φ100mm×495mm	13,500	14,840	2384	2384										
2-9584-22	樹脂丸棒 PP φ110mm×495mm	18,730	20,610	2384	2384										
2-9584-23	樹脂丸棒 PP φ120mm×495mm	22,400	24,560	2384	2384										
2-9584-24	樹脂丸棒 PP φ130mm×495mm	26,130	28,750	2384	2384										
2-9584-25	樹脂丸棒 PP φ140mm×495mm	30,300	33,240	2384	2384										
2-9584-26	樹脂丸棒 PP φ150mm×495mm	31,600	34,760	2384	2384										
2-9584-27	樹脂丸棒 PP φ160mm×495mm	39,500	43,450	2384	2384										
2-9584-29	樹脂丸棒 PP φ180mm×495mm	50,000	54,980	2384	2384										
2-9584-31	樹脂丸棒 PP φ200mm×495mm	61,700	67,850	2384	2384										
2-9585-06	樹脂丸棒 PP φ20mm×1000mm	1,280	1,410	2385	2385										
2-9585-07	樹脂丸棒 PP φ25mm×1000mm	1,920	2,120	2385	2385										
2-9585-08	樹脂丸棒 PP φ30mm×1000mm	2,470	2,720	2385	2385										
2-9585-09	樹脂丸棒 PP φ35mm×1000mm	3,690	4,060	2385	2385										
2-9585-10	樹脂丸棒 PP φ40mm×1000mm	4,350	4,790	2385	2385										
2-9585-11	樹脂丸棒 PP φ45mm×1000mm	6,040	6,650	2385	2385										
2-9585-12	樹脂丸棒 PP φ50mm×1000mm	6,770	7,450	2385	2385										
2-9585-14	樹脂丸棒 PP φ60mm×1000mm	9,760	10,740	2385	2385										
2-9585-16	樹脂丸棒 PP φ70mm×1000mm	12,800	14,000	2385	2385										
2-9585-18	樹脂丸棒 PP φ80mm×1000mm	18,400	20,150	2385	2385										
2-9585-20	樹脂丸棒 PP φ90mm×1000mm	19,800	21,760	2385	2385										
2-9585-21	樹脂丸棒 PP φ100mm×1000mm	26,100	28,700	2385	2385										
2-9585-22	樹脂丸棒 PP φ110mm×1000mm	36,200	39,770	2385	2385										
2-9585-23	樹脂丸棒 PP φ120mm×1000mm	43,300	47,540	2385	2385										
2-9585-24	樹脂丸棒 PP φ130mm×1000mm	50,630	55,700	2385	2385										
2-9585-25	樹脂丸棒 PP φ140mm×1000mm	58,600	64,450	2385	2385										
2-9585-26	樹脂丸棒 PP φ150mm×1000mm	61,230	67,360	2385	2385										
2-9585-27	樹脂丸棒 PP φ160mm×1000mm	76,500	84,060	2385	2385										
2-9585-29	樹脂丸棒 PP φ180mm×1000mm	96,830	106,520	2385	2385										
2-9585-31	樹脂丸棒 PP φ200mm×1000mm	120,000	131,390	2385	2385										
2-9586-06	樹脂丸棒 PC φ20mm×495mm	2,400	2,660	2384	2384										
2-9586-07	樹脂丸棒 PC φ25mm×495mm	3,360	3,720	2384	2384										
2-9586-08	樹脂丸棒 PC φ30mm×495mm	4,820	5,330	2384	2384										
2-9586-09	樹脂丸棒 PC φ35mm×495mm	6,200	6,840	2384	2384										
2-9586-10	樹脂丸棒 PC φ40mm×495mm	8,080	8,910	2384	2384										
2-9586-11	樹脂丸棒 PC φ45mm×495mm	11,100	12,300	2384	2384										
2-9586-12	樹脂丸棒 PC φ50mm×495mm	12,500	13,800	2384	2384										
2-9586-14	樹脂丸棒 PC φ60mm×495mm	18,100	20,000	2384	2384										
2-9586-16	樹脂丸棒 PC φ70mm×495mm	24,500	27,000	2384	2384										
2-9586-18	樹脂丸棒 PC φ80mm×495mm	31,900	35,100	2384	2384										
2-9586-20	樹脂丸棒 PC φ90mm×495mm	39,200	43,200	2384	2384										
2-9586-21	樹脂丸棒 PC φ100mm×495mm	49,300	54,300	2384	2384										
2-9586-23	樹脂丸棒 PC φ120mm×495mm	77,400	85,200	2384	2384										
2-9586-26	樹脂丸棒 PC φ150mm×495mm	111,000	123,000	2384	2384										
2-9586-29	樹脂丸棒 PC φ180mm×495mm	144,000	159,000	2384	2384										
2-9586-31	樹脂丸棒 PC φ200mm×495mm	177,000	195,000	2384	2384										
2-9587-06	樹脂丸棒 PC φ20mm×1000mm	4,990	5,510	2385	2385										
2-9587-07	樹脂丸棒 PC φ25mm×1000mm	6,910	7,610	2385	2385										
2-9587-08	樹脂丸棒 PC φ30mm×1000mm	9,950	11,000	2385	2385										
2-9587-09	樹脂丸棒 PC φ35mm×1000mm	13,000	14,300	2385	2385										
2-9587-10	樹脂丸棒 PC φ40mm×1000mm	16,800	18,500	2385	2385										
2-9587-11	樹脂丸棒 PC φ45mm×1000mm	23,000	25,400	2385	2385										
2-9587-12	樹脂丸棒 PC φ50mm×1000mm	25,900	28,500	2385	2385										
2-9587-14	樹脂丸棒 PC φ60mm×1000mm	37,600	41,400	2385	2385										
2-9587-16	樹脂丸棒 PC φ70mm×1000mm	50,700	55,800	2385	2385										
2-9587-18	樹脂丸棒 PC φ80mm×1000mm	66,200	72,900	2385	2385										
2-9587-20	樹脂丸棒 PC φ90mm×1000mm	81,700	89,900	2385	2385										
2-9587-21	樹脂丸棒 PC φ100mm×1000mm	103,000	114,000	2385	2385										
2-9587-23	樹脂丸棒 PC φ120mm×1000mm	162,000	179,000	2385	2385										
2-9587-26	樹脂丸棒 PC φ150mm×1000mm	229,000	252,000	2385	2385										
2-9587-29	樹脂丸棒 PC φ180mm×1000mm	300,000	331,000	2385	2385										
2-9587-31	樹脂丸棒 PC φ200mm×1000mm	370,000	408,000	2385	2385										
2-9592-01	樹脂丸棒 POM φ6mm×495mm	190	250	2384	2										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
2-9593-17	樹脂丸棒 POM φ75mm×1000mm	31,000	35,540	2385	2385										
2-9593-18	樹脂丸棒 POM φ80mm×1000mm	34,900	39,990	2385	2385										
2-9593-19	樹脂丸棒 POM φ85mm×1000mm	39,300	45,070	2385	2385										
2-9593-20	樹脂丸棒 POM φ90mm×1000mm	44,400	50,900	2385	2385										
2-9593-21	樹脂丸棒 POM φ100mm×1000mm	54,500	62,600	2385	2385										
2-9593-22	樹脂丸棒 POM φ110mm×1000mm	65,800	75,660	2385	2385										
2-9593-23	樹脂丸棒 POM φ120mm×1000mm	78,600	90,230	2385	2385										
2-9593-24	樹脂丸棒 POM φ130mm×1000mm	92,000	105,630	2385	2385										
2-9593-25	樹脂丸棒 POM φ140mm×1000mm	107,000	122,480	2385	2385										
2-9593-26	樹脂丸棒 POM φ150mm×1000mm	123,000	140,470	2385	2385										
2-9593-27	樹脂丸棒 POM φ160mm×1000mm	147,000	169,610	2385	2385										
2-9593-29	樹脂丸棒 POM φ180mm×1000mm	186,000	213,210	2385	2385										
2-9593-31	樹脂丸棒 POM φ200mm×1000mm	231,000	264,490	2385	2385										
2-9594-06	樹脂丸棒 PPS φ20mm×495mm	12,800	14,690	2384	2384										
2-9594-07	樹脂丸棒 PPS φ25mm×495mm	14,200	16,270	2384	2384										
2-9594-08	樹脂丸棒 PPS φ30mm×495mm	20,300	23,330	2384	2384										
2-9594-10	樹脂丸棒 PPS φ40mm×495mm	36,000	41,350	2384	2384										
2-9594-12	樹脂丸棒 PPS φ50mm×495mm	56,500	64,910	2384	2384										
2-9594-14	樹脂丸棒 PPS φ60mm×495mm	81,000	93,110	2384	2384										
2-9594-18	樹脂丸棒 PPS φ80mm×495mm	145,000	165,960	2384	2384										
2-9594-20	樹脂丸棒 PPS φ90mm×495mm	226,000	259,590	2384	2384										
2-9594-23	樹脂丸棒 PPS φ120mm×495mm	325,000	373,390	2384	2384										
2-9594-26	樹脂丸棒 PPS φ150mm×495mm	506,000	581,090	2384	2384										
2-9595-06	樹脂丸棒 PPS φ20mm×1000mm	22,430	25,800	2385	2385										
2-9595-07	樹脂丸棒 PPS φ25mm×1000mm	26,100	29,990	2385	2385										
2-9595-08	樹脂丸棒 PPS φ30mm×1000mm	37,400	43,010	2385	2385										
2-9595-10	樹脂丸棒 PPS φ40mm×1000mm	66,400	76,260	2385	2385										
2-9595-12	樹脂丸棒 PPS φ50mm×1000mm	105,000	120,090	2385	2385										
2-9595-14	樹脂丸棒 PPS φ60mm×1000mm	150,000	171,860	2385	2385										
2-9595-18	樹脂丸棒 PPS φ80mm×1000mm	266,000	305,770	2385	2385										
2-9595-20	樹脂丸棒 PPS φ90mm×1000mm	417,000	479,410	2385	2385										
2-9595-23	樹脂丸棒 PPS φ120mm×1000mm	600,000	689,310	2385	2385										
2-9595-26	樹脂丸棒 PPS φ150mm×1000mm	934,000	1,073,180	2385	2385										
2-9611-11	小型微量高速遠心機用ローター 1.5/2.0mL×12本掛け A1.5/2.0M-12	18,000	19,800	1683	1683										
2-9619-01	実験容器用洗浄器 本体	3,120	3,450	2688	2688										
2-9623-01	ディスク保管コンテナ No.10 171×87×50mm 0707-10	8,600	9,800	1920	1920										
2-9623-02	ディスク保管コンテナ No.23 222×112×55mm 0707-23	9,600	11,000	1920	1920										
2-9623-03	ディスク保管コンテナ No.56 186×156×70mm 0707-56	10,600	12,160	1920	1920										
2-9623-04	ディスク保管コンテナ No.70 181×148×85mm 0707-70	10,600	12,160	1920	1920										
2-9623-05	ディスク保管コンテナ No.80 205×166×126mm 0707-80	12,800	14,680	1920	1920										
2-9624-01	ホールねじ口試験管 NNS-4H φ12.0×75×φ8.0 3mL 0303-62	25,800	28,200	2120	2120										
2-9624-02	ホールねじ口試験管 NNT-13H φ13.0×50×φ7.8 3mL 0303-67	28,000	30,400	2120	2120										
2-9624-03	ホールねじ口試験管 NNS-6H φ13.0×100×φ8.0 6mL 0303-63	18,000	19,200	2120	2120										
2-9624-04	ホールねじ口試験管 NN-13H φ13.0×100×φ7.8 7mL 0303-51	14,200	15,600	2120	2120										
2-9624-05	ホールねじ口試験管 NT-16H φ16.5×35×φ10.0 6mL 0303-54	16,400	17,800	2120	2120										
2-9624-06	ホールねじ口試験管 NS-10H φ16.5×105×φ10.0 10mL 0303-57	21,600	23,400	2120	2120										
2-9624-07	ホールねじ口試験管 褐色 NS-10H(褐色) φ16.5×105×φ10.0 10mL 0303-65	27,200	29,800	2120	2120										
2-9624-08	ホールねじ口試験管 NR-10H φ16.5×105×φ10.0 12mL 0303-56	17,600	19,400	2120	2120										
2-9624-09	ホールねじ口試験管 褐色 NR-10H(褐色) φ16.5×105×φ10.0 12mL 0303-64	22,600	24,400	2120	2120										
2-9624-10	ホールねじ口試験管 N-16H φ16.5×130×φ10.0 15mL 0303-52	9,600	10,500	2120	2120										
2-9624-11	ホールねじ口試験管 NT-18H φ18.0×75×φ10.0 9mL 0303-55	17,000	18,400	2120	2120										
2-9624-12	ホールねじ口試験管 NWT-18H φ18.0×75×φ12.8 9mL 0303-60	18,400	20,800	2120	2120										
2-9624-13	ホールねじ口試験管 N-18H φ18.0×160×φ10.0 25mL 0303-53	12,200	13,200	2120	2120										
2-9624-14	ホールねじ口試験管 NW-18H φ18.0×160×φ12.8 25mL 0303-58	13,100	14,100	2120	2120										
2-9624-15	ホールねじ口試験管 NW-20H φ20.0×180×φ12.8 37mL 0303-59	14,600	16,200	2120	2120										
2-9719-01	PE透明系入りシート ハトメ数8個 B-308	850	1,190												50
2-9719-02	PE透明系入りシート ハトメ数10個 B-309	1,190	1,670												50
2-9719-03	PE透明系入りシート ハトメ数14個 B-312	2,350	3,300												50
2-9720-01	シースルーシート ハトメ数8個 B-300	500	710												50
2-9720-02	シースルーシート ハトメ数10個 B-301	690	970												50
2-9720-03	シースルーシート ハトメ数14個 B-304	1,290	1,810												50
2-9726-01	PPバンド・バンドストッパーセット 15.5mm×50m×0.5mm L-50	500	710												44
2-9726-02	PPバンド・バンドストッパーセット 15.5mm×100m×0.5mm L-100	720	1,010												44
2-9754-01	ブルーシート 厚手 プラスチックハトメ数8個 BLS-01	600	810	3059	3059										
2-9754-02	ブルーシート 厚手 プラスチックハトメ数10個 BLS-02	940	1,270	3059	3059										
2-9754-03	ブルーシート 厚手 プラスチックハトメ数20個 BLS-11	3,000	4,050	3059	3059										
2-9754-04	ブルーシート 厚手 プラスチックハトメ数28個 BLS-14	5,850	7,900	3059	3059										
2-9755-01	ブルーシート 厚手 アルミハトメ数8個 BLZ-01	390	530	3059	3059										50
2-9755-02	ブルーシート 厚手 アルミハトメ数10個 BLZ-02	570	780	3059	3059										50
2-9755-03	ブルーシート 厚手 アルミハトメ数20個 BLZ-11	2,000	2,700	3059	3059										50
2-9755-04	ブルーシート 厚手 アルミハトメ数28個 BLZ-14	4,080	5,510	3059	3059										50
2-9756-01	ブルーシート 軽量 アルミハトメ数8個 #BSC01MK	250	350	3059	3059										
2-9756-02	ブルーシート 軽量 アルミハトメ数10個 #BSC02MK	340	480	3059	3059										
2-9756-03	ブルーシート 軽量 アルミハトメ数20個 #BS-MK	1,010	1,420	3059	3059										
2-9756-04	ブルーシート 軽量 アルミハトメ数28個 #BS-14MK	2,140	3,000	3059	3059										
2-9758-02	ガロン瓶 6本入 未洗浄	8,030	8,500	1909	1909										
2-9758-21	ガロン瓶 専用ドッジキャップ 1個入	120	130	1909	1909										
2-9759-01	プラスチック 9933000 0022 16	12,100	13,300	1085	1085	293									51
2-986-01	オービタルシェーカー 本体 AS-MOR-3001	187,000	198,000	282	282										
2-986-01-22	オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付 AS-MOR-3001	197,000	208,000	282	282										
3-033-01	ムップ付き温度計用クランプ 21573-060	8,800	9,140	2192	2192										
3-095-01	スリップ防止VRブーツカバー レギュラー 49350	900	760	2982	2982	555									
3-095-51	スリップ防止VRブーツカバー レギュラー 50足入	43,700	36,000	2982	2982	555									
3-1000-12	Arduino Uno アルティメット用LCDシールド AS-E401	5,800	6,590	2559	2559										
3-1388-01	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 412×500×346 PAP01B	599,000	659,000												372
3-1388-02	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 390×620×765 PAP01B-KJ	1,190,000	1,310,000												372
3-1388-03	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 480×590×1020 PAP03C	1,180,000	1,300,000												372
3-1388-04	省エネ精密空調機 PAPシリーズ miniシリーズ 520×680×1300 PAP03C-KJ	2,130,000	2,340,000												372
3-1388-05	省エネ精密空調機 PAPシリーズ Dシリーズ 661×820×1310 PAP03A-D	2,800,000	3,080,000												372
3-1388-06	省エネ精密空調機 PAPシリーズ Dシリーズ 770×1150×1610 PAP06A-D	3,610,000	3,970,000												372
3-1388-07	省エネ精密空調 PAPシリーズ 600×700×1140mm PAP05A1	2,120,000	2,330,000												373
3-1388-08	省エネ精密空調 PAPシリーズ 600×700×1423mm PAP05A1-F	2,250,000	2,480,000												373
3-1388-09	省エネ精密空調 PAPシリーズ 661×822×1305mm PAP10A1	2,420,000	2,660,000												373
3-1388-10	省エネ精密空調 PAPシリーズ 661×822×1565mm PAP10A1-F	2,750,000	3,030,000												373
3-1388-11	省エネ精密空調 PAPシリーズ 770×1150×1610mm PAP20A	2,750,000	3,030,000												373
3-1388-12	省エネ精密空調 PAPシリーズ 770×1150×2010mm PAP20A-F	3,190,000	3,510,000												373
3-1388-13	省エネ精密空調 PAPシリーズ 650×800×1589mm PAP05A1-K	3,190,000	3,510,000												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁
3-181-06	薬品コンテナー仕切板 BC-1Y用ヨコ仕切 1枚	1,000	1,100	1207	1207	387									
3-181-07	薬品コンテナー仕切板 BC-2Y用タテ仕切 1枚	920	1,000	1207	1207	387									
3-181-08	薬品コンテナー仕切板 BC-2Y用ヨコ仕切 1枚	870	960	1207	1207	387									
3-181-09	薬品コンテナー仕切板 BC-3Y用ヨコ仕切 1枚	370	410	1207	1207	387									
3-181-10	薬品コンテナー仕切板 BC-4Y用タテ仕切 1枚	840	930	1207	1207	387									
3-181-11	薬品コンテナー仕切板 BC-4Y用ヨコ仕切 1枚	790	870	1207	1207	387									
3-183-01	キャリングトレー	3,300	3,700	1208	1208										
3-1926-01	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 75 × 100 × 1.6 No.10	190	290	3413	3413										
3-1926-02	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 100 × 100 × 1.6 No.11	220	300	3413	3413										
3-1926-03	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 100 × 150 × 1.6 No.12	290	390	3413	3413										
3-1926-04	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 100 × 200 × 1.6 No.13	370	470	3413	3413										
3-1926-05	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 100 × 250 × 1.6 No.14	510	610	3413	3413										
3-1926-06	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 150 × 200 × 1.6 No.15	610	710	3413	3413										
3-1926-07	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 150 × 250 × 1.6 No.16	670	770	3413	3413										
3-1926-08	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 200 × 250 × 1.6 No.17	850	970	3413	3413										
3-1926-09	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 200 × 300 × 1.6 No.18	1,030	1,190	3413	3413										
3-1926-10	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 200 × 350 × 1.6 No.19	1,170	1,370	3413	3413										
3-1927-02	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100 × 100 × 1.6 No.31	650	710	3413	3413										
3-1927-03	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100 × 150 × 1.6 No.33	950	1,050	3413	3413										
3-1927-04	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100 × 200 × 1.6 No.32	1,310	1,450	3413	3413										
3-1927-06	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 150 × 200 × 1.6 No.34	1,690	1,860	3413	3413										
3-1927-08	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 200 × 250 × 1.6 No.35	2,240	2,470	3413	3413										
3-1928-02	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・両面 100 × 100 × 1.6 No.31R	730	810	3413	3413										
3-1928-03	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・両面 100 × 150 × 1.6 No.33R	1,000	1,100	3413	3413										
3-1928-04	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・両面 100 × 200 × 1.6 No.32R	1,330	1,470	3413	3413										
3-1928-06	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・両面 150 × 200 × 1.6 No.34R	1,940	2,130	3413	3413										
3-1928-08	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・両面 200 × 250 × 1.6 No.35R	2,460	2,690	3413	3413										
3-1971-01	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 1.0t アスカー-C30 3010	5,100	6,000	2411	2411										
3-1971-02	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 1.0t アスカー-C50 5010	5,100	6,000	2411	2411										
3-1971-03	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 1.0t アスカー-C65 7010	5,100	6,000	2411	2411										
3-1972-01	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 2.0t アスカー-C30 3020	7,800	9,000	2411	2411										
3-1972-02	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 2.0t アスカー-C50 5020	7,800	9,000	2411	2411										
3-1972-03	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 2.0t アスカー-C65 7020	7,800	9,000	2411	2411										
3-1973-01	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 3.0t アスカー-C30 3030	10,800	12,000	2411	2411										
3-1973-02	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 3.0t アスカー-C50 5030	10,800	12,000	2411	2411										
3-1973-03	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 3.0t アスカー-C65 7030	10,800	12,000	2411	2411										
3-1974-01	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 5.0t アスカー-C30 3050	15,800	18,000	2411	2411										
3-1974-02	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 5.0t アスカー-C50 5050	15,800	18,000	2411	2411										
3-1974-03	ハイパーゲルシート 500 × 500 × 5.0t アスカー-C65 7050	15,800	18,000	2411	2411										
3-1984-01	人肌 (R) のゲル原液 (常温硬化・透明) アスカー-C0 100g H00-100J	2,400	3,000	2411	2411										
3-1985-01	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C0 100g H0-100	1,500	2,000	2411	2411										
3-1985-02	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C0 600g H0-600	4,800	5,600	2411	2411										
3-1985-03	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C0 1200g H0-1200	9,000	10,000	2411	2411										
3-1986-01	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C7 100g H5-100	1,500	2,000	2411	2411										
3-1986-02	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C7 600g H5-600	4,800	5,600	2411	2411										
3-1986-03	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C7 1200g H5-1200	9,000	10,000	2411	2411										
3-1987-01	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C15 100g H15-100	1,500	2,000	2411	2411										
3-1987-02	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C15 600g 15-600	4,800	5,600	2411	2411										
3-1987-03	人肌 (R) のゲル原液 アスカー-C15 1200g 15-1200	9,000	10,000	2411	2411										
3-214-01	罐橋式チップケース	9,200	10,600	1214	1214										
3-2141-01	活性炭吸着塔 カートリッジ式 25m3/min MAC-25	1,900,000	2,270,000						140						
3-2142-01	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 押し込みタイプ 35m3/min HSD-5555-PS	3,430,000	3,945,000												
3-2142-02	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 押し込みタイプ 55m3/min HSD-5590-PS	3,720,000	4,278,000												
3-2142-03	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 押し込みタイプ 80m3/min HSD-7010-PS	4,470,000	5,141,000												
3-2142-04	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 押し込みタイプ 115m3/min HSD-8512-PS	5,030,000	5,785,000												
3-2142-05	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 押し込みタイプ 150m3/min HSD-1012-PS	7,700,000	8,855,000												
3-2143-01	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 後引きタイプ 35m3/min HSD-5555-PL	3,560,000	4,094,000												
3-2143-02	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 後引きタイプ 55m3/min HSD-5590-PL	3,830,000	4,405,000												
3-2143-03	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 後引きタイプ 80m3/min HSD-7010-PL	4,620,000	5,313,000												
3-2143-04	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 後引きタイプ 115m3/min HSD-8512-PL	5,199,000	5,980,000												
3-2143-05	湿式スクラバー 屋外用・横型充填式・FRP製 後引きタイプ 150m3/min HSD-1012-PL	8,350,000	9,603,000						134						
3-217-01	サンプルケース SD-8 0712-01	1,350	1,400	1214	1214										
3-217-02	サンプルケース SD-10 0712-02	1,350	1,400	1214	1214										
3-217-03	サンプルケース SD-12 0712-03	1,350	1,400	1214	1214										
3-217-04	サンプルケース SD-14 0712-04	1,650	1,800	1214	1214										
3-217-05	サンプルケース SD-18 0712-05	1,650	1,800	1214	1214										
3-217-06	サンプルケース SD-24 0712-06	1,650	1,800	1214	1214										
3-217-07	サンプルケース SD-30 0712-07	1,650	1,800	1214	1214										
3-219-01	サンプル管ケース NS1型	12,500	13,800	1215	1215										
3-219-02	サンプル管ケース NS2型	11,500	12,700	1215	1215										
3-220-01	サンプル管ケース M-1型	14,000	16,100	1215	1215										
3-220-02	サンプル管ケース M-2型	14,000	16,100	1215	1215										
3-2211-05	ニューサンプルホルダー SF-25型 0703-05	1,270	1,300	1214	1214										
3-2211-06	ニューサンプルホルダー SF-28型 0703-06	1,270	1,300	1214	1214										
3-2211-07	ニューサンプルホルダー SF-31型 0703-07	1,270	1,300	1214	1214										
3-2211-08	ニューサンプルホルダー SF-36型 0703-08	1,270	1,300	1214	1214										
3-2211-21	ニューサンプルホルダー 本体S 0703-00	770	800	1214	1214										
3-2211-22	ニューサンプルホルダー 本体L 0703-10	800	900	1214	1214										
3-222-11	バイアルホルダー VF-13用予備プレート 0701-0102	1,500	1,700	1215	1215										
3-222-12	バイアルホルダー VF-16用予備プレート 0701-0202	1,500	1,700	1215	1215										
3-222-13	バイアルホルダー VF-20用予備プレート 0701-0302	1,500	1,700	1215	1215										
3-222-14	バイアルホルダー VF-28用予備プレート 0701-0402	1,500	1,700	1215	1215										
3-223-01	ポトルスタンド BS-35 0702-01	6,600	7,000	1215	1215										
3-223-02	ポトルスタンド BS-40 0702-02	6,600	7,000	1215	1215										
3-223-03	ポトルスタンド BS-45 0702-03	6,600	7,000	1215	1215										
3-223-04	ポトルスタンド BS-50 0702-04	6,600	7,000	1215	1215										
3-223-05	ポトルスタンド BS-55 0702-05	6,600	7,000	1215	1215										
3-223-06	ポトルスタンド BS-60 0702-06	6,600	7,000	1215	1215										
3-2325-01	活性炭フィルター 250 × 250 × 3t UF-PU3-□250	2,700	3,900	2363	2363										
3-2325-02	活性炭フィルター 500 × 500 × 3t UF-PU3-□500	5,000	6,800	2363	2363										
3-2326-01	活性炭フィルター 250 × 250 × 6t UF-PU6-□250	3,000	4,300	2363	2363										
3-2326-02	活性炭フィルター 500 × 500 × 6t UF-PU6-□500	6,800	8,400	2363	2363										
3-2327-01	活性炭フィルター 250 × 250 × 9t UF-PU9-□250	3,300	4,800	2363	2363										
3-2327-02	活性炭フィルター 500 × 500 × 9t UF-PU9-□500	7,500	9,500	2363	2363										
3-2332-01	活性炭 (ヤシガラ活性炭) 一般空気・ガス浄化用 200g KD-GA-X-200	2,000	2,500	2363	2363										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
3-290-08	レターケース 410×295×469mm B4-W10P	21,500	26,900	1243	1243										
3-291-09	フロアーケース 312×411×880mm B4-M10P	40,000	50,400	1237	1237										
3-291-10	フロアーケース 312×411×880mm B4-18P	46,500	58,300	1237	1237										
3-291-11	フロアーケース 596×411×880mm B4-M20P	65,000	81,600	1237	1237										
3-291-13	フロアーケース 880×411×880mm B4-54P	115,000	144,500	1237	1237										
3-291-14	フロアーケース 880×411×880mm B4-M30P	98,000	122,400	1237	1237										
3-3067-01	ポリエチレンメッシュ #200 PE92-#200	3,450	3,980	2390	2390										
3-3067-02	ポリエチレンメッシュ #180 PE92-#180	3,330	3,840	2390	2390										
3-3067-03	ポリエチレンメッシュ #150 PE92-#150	3,110	3,580	2390	2390										
3-3067-04	ポリエチレンメッシュ #120 PE92-#120	2,080	2,400	2390	2390										
3-3067-05	ポリエチレンメッシュ #100 PE92-#100	1,720	1,980	2390	2390										
3-3067-06	ポリエチレンメッシュ #80 PE92-#80	1,620	1,860	2390	2390										
3-3067-07	ポリエチレンメッシュ #70 PE92-#70	1,500	1,720	2390	2390										
3-3067-08	ポリエチレンメッシュ #60 PE92-#60	1,380	1,600	2390	2390										
3-3067-09	ポリエチレンメッシュ #50 PE92-#50	1,500	1,720	2390	2390										
3-3067-10	ポリエチレンメッシュ #40 PE92-#40	1,280	1,480	2390	2390										
3-3067-11	ポリエチレンメッシュ #30 PE92-#30	1,280	1,480	2390	2390										
3-3067-12	ポリエチレンメッシュ #24 PE92-#24	1,620	1,860	2390	2390										
3-3067-13	ポリエチレンメッシュ #18 PE92-#18	1,280	1,480	2390	2390										
3-3067-14	ポリエチレンメッシュ #14 PE92-#14	2,310	2,660	2390	2390										
3-3067-15	ポリエチレンメッシュ #8 PE92-#8	2,310	2,660	2390	2390										
3-3068-01	ポリエチレンメッシュ #200 PE122-#200	4,250	4,900	2390	2390										
3-3068-02	ポリエチレンメッシュ #180 PE122-#180	3,800	4,380	2390	2390										
3-3068-03	ポリエチレンメッシュ #150 PE122-#150	3,800	4,370	2390	2390										
3-3068-04	ポリエチレンメッシュ #120 PE122-#120	2,650	3,060	2390	2390										
3-3068-05	ポリエチレンメッシュ #100 PE122-#100	2,070	2,380	2390	2390										
3-3068-06	ポリエチレンメッシュ #80 PE122-#80	1,960	2,260	2390	2390										
3-3068-07	ポリエチレンメッシュ #70 PE122-#70	1,840	2,120	2390	2390										
3-3068-08	ポリエチレンメッシュ #60 PE122-#60	1,720	1,980	2390	2390										
3-3068-09	ポリエチレンメッシュ #50 PE122-#50	1,740	2,020	2390	2390										
3-3068-10	ポリエチレンメッシュ #40 PE122-#40	1,500	1,740	2390	2390										
3-3068-11	ポリエチレンメッシュ #30 PE122-#30	1,500	1,740	2390	2390										
3-3068-12	ポリエチレンメッシュ #24 PE122-#24	1,960	2,260	2390	2390										
3-3068-13	ポリエチレンメッシュ #18 PE122-#18	1,490	1,720	2390	2390										
3-3068-14	ポリエチレンメッシュ #14 PE122-#14	2,760	3,180	2390	2390										
3-3069-06	ナイロンメッシュ (目開き 30um) PA-30u	12,300	13,000	2393	2393										
3-3069-07	ナイロンメッシュ (目開き 38um) PA-38u	10,200	10,800	2393	2393										
3-3069-08	ナイロンメッシュ (目開き 42um) PA-42u	8,590	9,030	2393	2393										
3-3069-09	ナイロンメッシュ (目開き 46um) PA-46u	7,130	7,500	2393	2393										
3-3069-10	ナイロンメッシュ (目開き 55um) PA-55u	4,840	5,080	2393	2393										
3-3069-11	ナイロンメッシュ (目開き 59um) PA-59u	4,010	4,210	2393	2393										
3-3069-12	ナイロンメッシュ (目開き 70um) PA-70u	3,300	3,470	2393	2393										
3-3069-13	ナイロンメッシュ (目開き 77um) PA-77u	3,070	3,220	2393	2393										
3-3069-14	ナイロンメッシュ (目開き 91um) PA-91u	2,770	2,920	2393	2393										
3-3069-15	ナイロンメッシュ (目開き 108um) PA-108u	2,500	2,630	2393	2393										
3-3069-16	ナイロンメッシュ (目開き 132um) PA-132u	2,140	2,250	2393	2393										
3-3069-17	ナイロンメッシュ (目開き 149um) PA-149u	2,880	3,030	2393	2393										
3-3069-18	ナイロンメッシュ (目開き 188um) PA-188u	2,530	2,660	2393	2393										
3-3069-19	ナイロンメッシュ (目開き 263um) PA-263u	2,100	2,210	2393	2393										
3-3146-01	導電性(帯電防止)チューブカバー 6・8mm用 1巻(20m) CTC-05	8,000	8,830	3412	3412										
3-3146-02	導電性(帯電防止)チューブカバー 10・12mm用 1巻(20m) CTC-08	12,900	14,200	3412	3412										
3-3146-03	導電性(帯電防止)チューブカバー 19・25mm用 1巻(20m) CTC-20	26,500	29,200	3412	3412										
3-3146-11	導電性(帯電防止)チューブカバー-取付治具 CTC-05用 CTC-05用取付治具	3,800	4,180	3412	3412										
3-3146-12	導電性(帯電防止)チューブカバー-取付治具 CTC-08用 CTC-08用取付治具	4,600	5,060	3412	3412										
3-3146-13	導電性(帯電防止)チューブカバー-取付治具 CTC-20用 CTC-20用取付治具	5,600	6,160	3412	3412										
3-3147-01	タンクステン板 100×100×0.05 W-0.05	19,500	22,800	2330	2330										
3-3147-02	タンクステン板 100×100×0.1 W-0.1	14,000	16,300	2330	2330										
3-3147-03	タンクステン板 100×100×0.2 W-0.2	15,300	17,900	2330	2330										
3-3147-04	タンクステン板 100×100×0.3 W-0.3	19,500	22,800	2330	2330										
3-3147-05	タンクステン板 100×100×0.5 W-0.5	27,800	31,900	2330	2330										
3-3147-06	タンクステン板 100×100×1.0 W-1	40,300	46,400	2330	2330										
3-3147-07	タンクステン板 100×100×2.0 W-2	55,300	63,700	2330	2330										
3-3147-08	タンクステン板 100×100×3.0 W-3	111,000	128,000	2330	2330										
3-3147-09	タンクステン板 100×100×4.0 W-4	151,000	175,000	2330	2330										
3-3147-10	タンクステン板 100×100×5.0 W-5	184,000	213,000	2330	2330										
3-3148-01	タンクステン棒 φ1.0×500 W-φ1	2,960	3,550	2337	2337										
3-3148-02	タンクステン棒 φ2.0×500 W-φ2	4,510	5,190	2337	2337										
3-3148-03	タンクステン棒 φ3.0×500 W-φ3	9,450	11,000	2337	2337										
3-3148-04	タンクステン棒 φ4.0×500 W-φ4	15,400	17,800	2337	2337										
3-3148-05	タンクステン棒 φ5.0×500 W-φ5	22,840	26,400	2337	2337										
3-3148-06	タンクステン棒 φ6.0×500 W-φ6	33,750	39,000	2337	2337										
3-3148-07	タンクステン棒 φ8.0×500 W-φ8	77,670	89,500	2337	2337										
3-3148-08	タンクステン棒 φ10.0×500 W-φ10	119,000	137,000	2337	2337										
3-3148-09	タンクステン棒 φ12.0×500 W-φ12	144,000	166,000	2337	2337										
3-3148-10	タンクステン棒 φ14.0×500 W-φ14	182,000	210,000	2337	2337										
3-3148-11	タンクステン棒 W-φ16	76,700	88,200	2337	2337										
3-3148-12	タンクステン棒 W-φ20	104,000	120,000	2337	2337										
3-3148-13	タンクステン棒 W-φ25	195,000	225,000	2337	2337										
3-3148-14	タンクステン棒 W-φ30	247,000	285,000	2337	2337										
3-3148-15	タンクステン棒 W-φ35	320,000	369,000	2337	2337										
3-3148-16	タンクステン棒 W-φ40	178,000	206,000	2337	2337										
3-3246-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×1mm PEN-□50-1	5,460	6,030	2379	2379										
3-3246-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×2mm PEN-□50-2	5,460	6,030	2379	2379										
3-3246-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×3mm PEN-□50-3	5,850	6,450	2379	2379										
3-3246-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×4mm PEN-□50-4	7,020	7,740	2379	2379										
3-3246-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×5mm PEN-□50-5	7,410	8,160	2379	2379										
3-3247-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×1mm PEN-□100-1	3,510	3,870	2379	2379										
3-3247-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×2mm PEN-□100-2	3,900	4,290	2379	2379										
3-3247-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×3mm PEN-□100-3	4,680	5,160	2379	2379										
3-3247-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×4mm PEN-□100-4	5,460	6,030	2379	2379										
3-3247-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×5mm PEN-□100-5	6,630	7,320	2379	2379										
3-3248-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×1mm PEN-□195-1	3,270	3,630	2379	2379										
3-3248-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×2mm PEN-□195-2	3,830	4,220	2379	2379										
3-3248-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×3mm PEN-□195-3	5,070	5,580	2379	2379										
3-3248-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×4mm PEN-□195-4	6,390	7,050	2379	2379										
3-3248-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×5mm PEN-□195-5	7,340	8,090	2379	2379										
3-3249-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×1mm PEN-□300-1	4,290	4,740	2379	2379										
3-3249-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×2mm PEN-□300-2	4,290	4,740	2379	2379										
3-3249-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×3mm PEN-□300-3	5,440	6,010	2379	2379										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー イングパンフ 頁
3-5159-03	電動クリンパ アルミキャップ20mm用 N9304501	88,800	93,000	1931	1931										
3-5159-04	電動デキヤパ アルミキャップ20mm用 N9304503	88,800	93,000	1931	1931										
3-5223-01	極薄EXフィット手袋 S ブルー 1袋(20枚入) B0620Blu-S	2,170	2,370	2920	2920										
3-5223-02	極薄EXフィット手袋 M ブルー 1袋(20枚入) B0620Blu-M	2,170	2,370	2920	2920										
3-5223-03	極薄EXフィット手袋 L ブルー 1袋(20枚入) B0620Blu-L	2,170	2,370	2920	2920										
3-5224-01	極薄EXフィット手袋 S ホワイト 1袋(20枚入) B0620Whit-S	2,170	2,370	2920	2920										
3-5224-02	極薄EXフィット手袋 M ホワイト 1袋(20枚入) B0620Whit-M	2,170	2,370	2920	2920										
3-5224-03	極薄EXフィット手袋 L ホワイト 1袋(20枚入) B0620Whit-L	2,170	2,370	2920	2920										
3-5234-01	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) CA-002SP	420	450	3263	3263										
3-5234-02	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) CA-003SP	500	530	3263	3263										
3-5234-03	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) CA-006SP	450	480	3263	3263										
3-5234-04	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) CA-007SP	670	710	3263	3263										
3-5234-05	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) CA-008SP	680	720	3263	3263										
3-5234-06	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) BB-001SP	380	410	3263	3263										
3-5234-07	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) BB-002SP	470	500	3263	3263										
3-5234-08	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) BB-003SP	580	620	3263	3263										
3-5234-09	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) BB-012SP	580	620	3263	3263										
3-5234-10	工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 1袋(100本入) FS-010SP	1,420	1,500	3263	3263										
3-5234-11	工業用綿棒 100本入 小分け・HUBY(R)-340 BB-013SP	660	700	3263	3263										
3-5234-12	工業用綿棒 100本入 小分け・HUBY(R)-340 CA-005SP	650	690	3263	3263										
3-5234-13	工業用綿棒 50本入 小分け・HUBY(R)-340 CA-010SP	380	400	3263	3263										
3-5283-01	空中浮遊菌サンプレー φ110×165mm IDC-500B	136,000	187,000	1420	1420										
3-5322-01	マイクロビベツスタンド 6本掛 JGN-2	14,400	15,900	1212	1212										
3-5323-11	マイクロビベツスタンド 4本掛 NJ2	9,380	10,400	1212	1212										
3-5324-01	ラウンドビベツスタンド 6本掛 NR	16,100	18,200	1213	1213										
3-5409-04	サンプリングバッグ 書き込み面無し 800mL PE製	46,500	44,000	2517	2517										
3-5409-06	サンプリングバッグ 書き込み面無し 1650mL PE製	58,000	56,000	2517	2517										
3-5483-01	炭化珪素板(30×30×1mm) SiC-1	40,000	45,500	2356	2356										
3-5483-02	炭化珪素板(30×30×3mm) SiC-3	41,800	47,300	2356	2356										
3-5483-03	炭化珪素板(30×30×5mm) SiC-5	43,600	49,100	2356	2356										
3-5483-04	炭化珪素板(10×10×1mm) SiC-□10-1	18,200	21,000	2356	2356										
3-5483-05	炭化珪素板(10×10×3mm) SiC-□10-3	20,000	22,800	2356	2356										
3-5484-01	窒化珪素板(30×30×1mm) Si3N4-1	40,000	45,500	2355	2355										
3-5484-02	窒化珪素板(30×30×3mm) Si3N4-3	41,800	47,300	2355	2355										
3-5484-03	窒化珪素板(30×30×5mm) Si3N4-5	43,600	49,100	2355	2355										
3-5484-04	窒化珪素板(10×10×1mm) Si3N4-□10-1	18,200	21,000	2355	2355										
3-5484-05	窒化珪素板(10×10×3mm) Si3N4-□10-3	20,000	22,800	2355	2355										
3-5485-01	窒化アルミ板(30×30×1mm) AlN-1	40,000	45,500	2355	2355										
3-5485-02	窒化アルミ板(30×30×3mm) AlN-3	41,800	47,300	2355	2355										
3-5485-03	窒化アルミ板(10×10×1mm) AlN-□10-1	18,200	21,000	2355	2355										
3-5485-04	窒化アルミ板(10×10×3mm) AlN-□10-3	20,000	22,800	2355	2355										
3-5490-01	耐薬品デジタル真空計 VACUU-VIEW	217,000	245,000	805	805										
3-5490-02	耐薬品デジタル真空計 VACUU-VIEW extended	247,000	280,000	805	805										
3-5527-01	デュアルアーム ミニ・マグネット DA1000	35,000	42,000	900	900										83
3-5527-02	デュアルアーム プロ・マグネット DA3000	59,000	69,000	900	900										83
3-5527-03	デュアルアーム プロ・クランプ DA3500	63,000	74,000	900	900										83
3-5530-01	タングステン線(φ0.4×500mm) W-φ0.4	3,050	3,540	2337	2337										
3-5530-02	タングステン線(φ0.5×500mm) W-φ0.5	3,050	3,540	2337	2337										
3-5530-03	タングステン線(φ0.6×500mm) W-φ0.6	3,050	3,540	2337	2337										
3-5530-04	タングステン線(φ0.7×500mm) W-φ0.7	3,050	3,540	2337	2337										
3-5530-05	タングステン線(φ0.8×500mm) W-φ0.8	3,050	3,540	2337	2337										
3-5530-06	タングステン線(φ0.9×500mm) W-φ0.9	3,050	3,540	2337	2337										
3-5562-01	ミニサイズホワイトボード 814×400×1301mm Z-SHSWB-7560WH	16,700	18,900	2589	2589										
3-5572-01	セロジカルビベツ(プラスチック個別包装) 1mL 1箱(200本×4袋入) 0030 127.692	31,200	34,000	2099	2099										
3-5572-02	セロジカルビベツ(プラスチック個別包装) 2mL 1箱(150本×4袋入) 0030 127.706	26,300	28,700	2099	2099										
3-5572-03	セロジカルビベツ(プラスチック個別包装) 5mL 1箱(100本×4袋入) 0030 127.714	22,300	24,300	2099	2099										
3-5572-04	セロジカルビベツ(プラスチック個別包装) 10mL 1箱(100本×4袋入) 0030 127.722	25,000	27,200	2099	2099										
3-5572-05	セロジカルビベツ(プラスチック個別包装) 25mL 1箱(50本×4袋入) 0030 127.730	23,600	25,800	2099	2099										
3-5572-06	セロジカルビベツ(プラスチック個別包装) 50mL 1箱(40本×4袋入) 0030 127.749	55,100	60,000	2099	2099										
3-5604-01	薬品庫 600×500×900mm SS-096MG	198,000	178,000	1061	1061										
3-5613-02	レターケース 277×351×250mm PA4-S5	5,980	6,280	1243	1243										
3-5613-03	レターケース 277×351×355mm PA4-S7	7,770	8,160	1243	1243										
3-5613-06	レターケース 277×351×320mm PA4-SW4	5,990	6,290	1243	1243										
3-5613-07	レターケース 277×351×400mm PA4-SW5	7,610	7,990	1243	1243										
3-567-01	リングクランプ S 21572-104	17,300	18,700	2193	2193										
3-567-02	リングクランプ M 21572-137	17,300	18,700	2193	2193										
3-5911-01	共通平底なす形フラスコ 15/25 50mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5911-02	共通平底なす形フラスコ 15/25 100mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5927-01	共通平底なす形フラスコ 19/38 50mL	6,900	7,600	2007	2007										
3-5927-02	共通平底なす形フラスコ 19/38 100mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5927-03	共通平底なす形フラスコ 19/38 200mL	7,200	7,600	2007	2007										
3-5927-04	共通平底なす形フラスコ 19/38 300mL	7,800	8,200	2007	2007										
3-5928-01	共通平底なす形フラスコ 24/40 50mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5928-02	共通平底なす形フラスコ 24/40 100mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5928-03	共通平底なす形フラスコ 24/40 200mL	7,200	7,600	2007	2007										
3-5928-04	共通平底なす形フラスコ 24/40 300mL	7,800	8,200	2007	2007										
3-5928-05	共通平底なす形フラスコ 24/40 500mL	8,800	9,300	2007	2007										
3-5928-06	共通平底なす形フラスコ 24/40 1000mL	9,800	10,300	2007	2007										
3-5929-01	共通平底なす形フラスコ 29/42 50mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5929-02	共通平底なす形フラスコ 29/42 100mL	6,900	7,300	2007	2007										
3-5929-03	共通平底なす形フラスコ 29/42 200mL	7,200	7,600	2007	2007										
3-5929-04	共通平底なす形フラスコ 29/42 300mL	7,800	8,200	2007	2007										
3-5929-05	共通平底なす形フラスコ 29/42 500mL	8,800	9,300	2007	2007										
3-5929-06	共通平底なす形フラスコ 29/42 1000mL	9,800	10,300	2007	2007										
3-595-02	マウス用トンネル(オートクレープ可) 赤 K3322	2,060	2,140	1540	1540										
3-595-03	マウス用トンネル(オートクレープ可) 黄 K3326	2,520	2,630	1540	1540										
3-596-02	ガラス製回転子 58948-444	4,150	4,920	269	269										
3-600-01	マウスイグラー 本体 赤 K3327	2,500	2,640	1540	1540										
3-600-03	マウスイグラー 本体 黄 K3328	2,500	2,610	1540	1540										
3-600-04	マウスイグラー用回転盤 青 K3251	2,980	3,120	1540	1540										
3-600-05	マウスイグラー用回転盤 黄 K3250	2,980	3,120	1540	1540										
3-6036-11	標準形ダイヤルゲージ 緑色 WDI-10	4,800	5,500												
3-604-02	吸水シート 吸水容量770mL 10枚×10袋入 56616-022	23,600	24,800	3008	3008										
3-6100-01	シェイクインキュベーター 本体	480,000	498,000	75	75										81
3-6101-03	耐薬品性真空ポンプ 0.7kPa Chemker610	310,000	298,000	450	450										
3-6136-01	マイクロチューブ用ラベル(LABOラベ) φ10 (70片×20シート) LBP-LP70-20	3,820	4,870	1349	1349										
3-6136-02	マイクロチューブ用ラベル(LABOラベ) φ10 (70片×50シート) LBP-LP70-50	9,600	12,200	1349</											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-7688-12	バイオハザードバッグ300×450mm用スタンド 170×135×280mm	5,100	4,800	2747	2747	597									
3-7823-01	ドアジョイナー符号錠付 扉厚36mm用 NLDJL36	3,050	3,670	3073	3073										
3-7823-02	ドアジョイナー符号錠付 扉厚40mm用 NLDJL40	3,050	3,670	3073	3073										
3-786-01	バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10-H	163,000	168,000	241	241										
3-786-02	バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10-L	163,000	169,000	241	241										
3-805-13	遠沈管(フリップキャップ) γ線滅菌済 50mL 25本×20袋入 75845-210	30,000	30,700	2130	2130										
3-811-01	自動ガスボンベ切替装置(サブタンク) GC-SUB	114,000	119,000	69	69										
3-8178-04	PVDFチューブコネクター(Y型) 10個入 8712-0010	4,300	4,000	2300	2300										
3-8256-05	折りたたみ定性濾紙 Φ240mm 100枚入 6242632	6,800	7,100	1639	1639										
3-8265-01	PP製メスフラスコ 25mL PPMS-25 014.03.025	1,100	1,200	2080	2080										
3-8265-05	PP製メスフラスコ 500mL PPMS-500 014.03.500	1,900	2,000	2080	2080										
3-8277-19	コルク栓 φ38×φ34×27mm 10個入	1,600	1,700	2167	2167										
3-8408-04	ガラス瓶(広口) 700mL 12個入 9070304	2,500	2,800	1917	1917										
3-8408-05	ガラス瓶(広口) 1000mL 12個入 9070305	3,200	4,300	1917	1917										
3-8440-02	タッチフレーム 白板家 1062×615mm シルバー JM-900-S	98,000	106,000	2592	2592										
3-8440-03	タッチフレーム 白板家 1062×615mm ブラック JM-900-B	98,000	106,000	2592	2592										
3-8441-03	タッチフレーム 白板家 1252×721mm ブラック JM-1200-B	128,000	138,000	2592	2592										
3-8442-02	タッチフレーム 白板家 1420×820mm シルバー JM-1500-S	154,000	164,000	2592	2592										
3-8442-03	タッチフレーム 白板家 1420×820mm ブラック JM-1500-B	154,000	164,000	2592	2592										
3-8500-01	オートビュレット 10mL 透明 10-C 019.01.010	32,600	36,000	2093	2093										
3-8500-02	オートビュレット 10mL 茶 10-A 019.05.010	37,400	41,000	2093	2093										
3-8514-31	充電式ポータブルバンドソー PBI83DRGX	91,600	102,700	366	366										
3-8584-01	ビベツスタンド 青・緑 HS120480	24,900	19,800	1213	1213										
3-8584-03	ビベツスタンド カラフル HS120499	24,900	19,800	1213	1213										
3-8602-01	デジタル総線抵抗計(3レンジ) TM-507	29,000	33,900									77			
3-8603-11	小型紫外線強度計 TM-223	28,000	31,400	756	756										
3-8604-01	マグネットVブロック 40×70×50mm ECE-507	60,500	49,500												
3-8691-02	セルストレイナー(高速タイプ) SureStrain 白 50個入 C4070	20,000	18,000	1680	1680								84		
3-8691-12	セルストレイナー(高速タイプ) SureStrain用 PP製自立型遠心チューブ 25個×20袋入 C2605	32,000	30,000	1680	1680										
3-8789-01	PFAトラップ瓶 100mL NRI420-001	21,000	22,000	1893	1893										
3-8789-02	PFAトラップ瓶 250mL NRI420-002	25,000	27,000	1893	1893										
3-8789-03	PFAトラップ瓶 500mL NRI420-003	31,000	33,000	1893	1893										
3-8789-04	PFAトラップ瓶 1000mL NRI420-004	43,800	48,000	1893	1893										
3-8856-02	アダプトラック 青/黄 2個 HS120185	2,100	1,800	2148	2148										
3-8914-01	精密ナイフキット EF-06	3,300	4,200	2548	2548										
3-8914-11	精密ナイフキット用替刃ラウンド EF-0610	200	250	2548	2548										
3-8914-12	精密ナイフキット用替刃ストレート EF-0611	200	250	2548	2548										
3-8914-13	精密ナイフキット用替刃カーブ EF-0612	200	250	2548	2548										
3-8914-14	精密ナイフキット用替刃ストレート EF-0614	200	250	2548	2548										
3-8914-15	精密ナイフキット用替刃ラウンド EF-0615	200	250	2548	2548										
3-8943-03	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 5um PBI5P295063	1,350	1,080	1627	1627								37		
3-8981-01	PCセラムバイアル(オートクレーブ対応) 5mL 100本入 RPC0005	16,600	15,000	1317	1317										
3-8990-01	スリップ防止VR靴カバー クリアー 49316	620	560	2982	2982	555									
3-8990-51	スリップ防止VR(TM)靴カバー クリアー 100足入	52,700	47,600	2982	2982	555									
3-9018-01	エコミララベル A4 38.1×21.2mm 65面 ELM023	2,600	3,560	2450	2450										
3-9018-02	エコミララベル A4 45×10mm 92面 ELM034	2,600	3,560	2450	2450										
3-9018-03	エコミララベル A4 35×12mm 95面 ELM035	2,600	3,560	2450	2450										
3-9018-04	エコミララベル A4 35×8mm 125面 ELM036	2,600	3,560	2450	2450										
3-9018-05	エコミララベル A4 28×8mm 150面 ELM037	2,600	3,560	2450	2450										
3-9018-06	エコミララベル A4 20×8mm 200面 ELM038	2,600	3,560	2450	2450										
3-9065-01	電動マルチベツ E3 4987 000.010	103,000	112,000	1433	1433										
3-9065-02	電動マルチベツ E3-充電スタンド付 4987 000.371	116,000	127,000	1433	1433										
3-9065-03	電動マルチベツ E3x 4987 000.029	132,000	143,000	1433	1433										
3-9065-04	電動マルチベツ E3x-充電スタンド付 4987 000.380	142,000	155,000	1433	1433										
3-9176-05	広口試薬瓶 茶 1000mL 632414204940	2,800	2,600	1913	1913										
3-9177-04	細口試薬瓶 白 500mL 632414102500	1,500	1,300	1913	1913										
3-9178-01	細口試薬瓶 茶 50mL 632414202050	1,100	900	1913	1913										
3-9206-01	防毒マスク(有機ガス用) GH316S	3,750	4,000	2828	2828										
3-9206-02	防毒マスク(有機ガス用) GH316M	3,750	4,000	2828	2828										
3-9253-01	ヘッドスペース スクリューバイアル(高温対応) バイアル+セプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80000	19,800	22,180	1924	1924										
3-9253-02	ヘッドスペース スクリューキャップ(高温対応) セプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80010	11,500	12,930	1924	1924										
3-9253-03	ヘッドスペース スクリューバイアル(高温対応) 用セプタム 1箱(100個入) 6904-80020	7,400	8,250	1924	1924										
3-9253-04	ヘッドスペース スクリューバイアル(高温対応) バイアル+セプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80040	19,300	21,550	1924	1924										
3-9253-05	ヘッドスペース スクリューバイアル(高温対応) セプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80030	11,000	12,300	1924	1924										
3-9253-06	ヘッドスペース スクリューバイアル(高温対応) セプタムのみ 1箱(100個入) 6904-80050	6,800	7,620	1924	1924										
3-9292-01	電気泳動用電源装置 MP-310	76,400	104,000	1696	1696										
3-9299-01	室内液晶温度シール(可逆性) 25~100℃	4,770	7,010	613	613										
3-9429-01	引抜き式捕虫網セット No.30	11,500	12,500	1537	1537										
3-9429-11	引抜き式捕虫網交換用ナイロン網 No.41	1,740	1,820	1537	1537										
3-9429-12	引抜き式捕虫網交換用メッシュ網 No.41	2,040	2,120	1537	1537										
3-9429-13	引抜き式捕虫網交換用網 No.41	3,010	3,170	1537	1537										
3-9435-01	昆虫針 有頭 00号 100本入	840	940	1538	1538										
3-9435-02	昆虫針 有頭 0号 100本入	740	810	1538	1538										
3-9435-03	昆虫針 有頭 1号 100本入	660	760	1538	1538										
3-9435-04	昆虫針 有頭 2号 100本入	620	720	1538	1538										
3-9435-05	昆虫針 有頭 3号 100本入	580	670	1538	1538										
3-9435-06	昆虫針 有頭 4号 100本入	580	670	1538	1538										
3-9435-07	昆虫針 有頭 5号 100本入	580	670	1538	1538										
3-9435-08	昆虫針 有頭 6号 100本入	580	670	1538	1538										
3-9436-01	昆虫針 無頭 00号 100本入	450	510	1538	1538										
3-9436-02	昆虫針 無頭 0号 100本入	430	480	1538	1538										
3-9436-03	昆虫針 無頭 1号 100本入	400	450	1538	1538										
3-9436-04	昆虫針 無頭 2号 100本入	400	450	1538	1538										
3-9436-05	昆虫針 無頭 3号 100本入	400	450	1538	1538										
3-9436-06	昆虫針 無頭 4号 100本入	400	450	1538	1538										
3-9436-07	昆虫針 無頭 5号 100本入	400	450	1538	1538										
3-9511-01	キューベツスターラー用コントローラー 同一制御(3出力)タイプ MT-1	33,800	35,700	240	240										
3-9511-02	キューベツスターラー用コントローラー 個別制御(3出力)タイプ MT-3	42,500	44,700	240	240										
3-9519-02	ヘッドスペースバイアル 20mL 100本入 4008270	7,300	7,900	1936	1936										
3-9519-12	ヘッドスペースバイアル用キャップ 100個入 6241111	14,000	15,100	1936	1936										
3-9520-15	オートサンブラー用バイアル用 穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/シリコン) 100個入 6242267	6,300	6,800	1935	1935										
3-9522-01	オートサンブラー用バイアル 1.5mL 100本入 6242103	2,900	3,100	1935	1935										
3-9522-11	オートサンブラー用バイアル用 黒キャップ 100個入 4008235	6,100	6,600	1935	1935										
3-9522-13	オートサンブラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム(TEF/ゴム) 100個入 6267111	3,600	3,900	1935	1935										
3-9522-15	オートサンブラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム(PTFE/シリコン) 100個入 4008237	9,200	10,000	1935	1935										
3-9522-16	オートサンブラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム(PTFE/シリコン/PTFE) 100個入 4008236	7,100	7,700	1935	1935										
3-9523-01	オートサンブラー用バイアル SureStop(TM) 1.5mL 100本入 6266869	2,800	3,000	1935	1935										
3-9524-01	オートサンブラー用プラスチックバイアル 0.2mL 100本入 6266868	11,600	1												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビーイ ングパンフ 頁
3-9571-04	ワッシャー(PEEK) 呼び径4 10個入	600	700	3400	3400										
3-9571-05	ワッシャー(PEEK) 呼び径5 10個入	820	920	3400	3400										
3-9571-06	ワッシャー(PEEK) 呼び径6 10個入	900	1,000	3400	3400										
3-9571-07	ワッシャー(PEEK) 呼び径8 3個入	720	810	3400	3400										
3-9571-08	ワッシャー(PEEK) 呼び径10 3個入	870	960	3400	3400										
3-9571-09	ワッシャー(PEEK) 呼び径12 2個入	830	920	3400	3400										
3-9572-02	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×3mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-03	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×4mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-04	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×5mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-05	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×6mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-06	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×8mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-07	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×10mm 60本入	600	910	3400	3400										
3-9572-08	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2×12mm 50本入	600	820	3400	3400										
3-9572-09	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×3mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-10	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×4mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-11	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×5mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-12	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×6mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-13	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×8mm 100本入	800	1,010	3400	3400										
3-9572-14	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×10mm 100本入	800	1,100	3400	3400										
3-9572-15	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×12mm 100本入	800	1,200	3400	3400										
3-9572-16	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M2.6×15mm 50本入	600	900	3400	3400										
3-9572-17	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×4mm 100本入	600	1,010	3400	3400										
3-9572-18	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×5mm 100本入	600	1,010	3400	3400										
3-9572-19	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×6mm 100本入	600	1,010	3400	3400										
3-9572-20	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×8mm 100本入	600	1,010	3400	3400										
3-9572-21	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×10mm 100本入	600	1,150	3400	3400										
3-9572-22	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×12mm 100本入	800	1,190	3400	3400										
3-9572-23	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×15mm 60本入	600	1,080	3400	3400										
3-9572-24	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×16mm 50本入	800	1,130	3400	3400										
3-9572-25	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×18mm 50本入	800	1,130	3400	3400										
3-9572-26	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×20mm 50本入	800	1,150	3400	3400										
3-9572-27	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×25mm 30本入	600	910	3400	3400										
3-9572-28	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M3×30mm 30本入	840	1,270	3400	3400										
3-9572-29	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×5mm 100本入	800	1,190	3400	3400										
3-9572-30	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×6mm 100本入	800	1,190	3400	3400										
3-9572-31	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×8mm 100本入	800	1,330	3400	3400										
3-9572-32	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×10mm 100本入	800	1,430	3400	3400										
3-9572-33	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×12mm 60本入	600	1,050	3400	3400										
3-9572-34	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×15mm 50本入	700	1,170	3400	3400										
3-9572-35	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×16mm 50本入	800	1,190	3400	3400										
3-9572-36	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×18mm 40本入	720	980	3400	3400										
3-9572-37	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×20mm 40本入	720	1,030	3400	3400										
3-9572-38	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×25mm 30本入	780	1,120	3400	3400										
3-9572-39	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×30mm 20本入	600	900	3400	3400										
3-9572-40	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M4×40mm 5本入	600	840	3400	3400										
3-9572-41	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×6mm 60本入	600	1,080	3400	3400										
3-9572-42	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×8mm 60本入	600	1,080	3400	3400										
3-9572-43	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×10mm 50本入	600	970	3400	3400										
3-9572-44	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×12mm 50本入	700	1,170	3400	3400										
3-9572-45	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×15mm 50本入	800	1,380	3400	3400										
3-9572-46	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×16mm 30本入	600	910	3400	3400										
3-9572-47	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×18mm 30本入	660	980	3400	3400										
3-9572-48	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×20mm 30本入	720	1,020	3400	3400										
3-9572-49	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×25mm 20本入	640	970	3400	3400										
3-9572-50	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×30mm 15本入	840	1,240	3400	3400										
3-9572-51	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M5×35mm 10本入	700	1,100	3400	3400										
3-9572-52	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×10mm 30本入	660	1,200	3400	3400										
3-9572-53	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×12mm 30本入	720	1,300	3400	3400										
3-9572-54	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×15mm 30本入	780	1,420	3400	3400										
3-9572-55	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×20mm 30本入	840	1,560	3400	3400										
3-9572-56	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×25mm 20本入	600	1,110	3400	3400										
3-9572-57	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×30mm 15本入	690	1,040	3400	3400										
3-9572-58	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×35mm 10本入	760	1,150	3400	3400										
3-9572-59	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M6×40mm 10本入	760	1,170	3400	3400										
3-9572-60	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M8×12mm 15本入	600	1,100	3400	3400										
3-9572-61	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M8×15mm 15本入	600	1,050	3400	3400										
3-9572-62	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M8×20mm 15本入	630	1,150	3400	3400										
3-9572-63	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M8×25mm 15本入	690	1,320	3400	3400										
3-9572-64	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M8×30mm 10本入	740	1,140	3400	3400										
3-9572-66	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ポリカーボネート M8×40mm 10本入	760	1,370	3400	3400										
3-9573-02	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×3mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-03	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×4mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-04	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×5mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-05	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×6mm 60本入	600	640	3400	3400										
3-9573-06	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×8mm 60本入	600	820	3400	3400										
3-9573-07	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×10mm 50本入	600	800	3400	3400										
3-9573-08	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2×12mm 50本入	700	930	3400	3400										
3-9573-10	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2.6×4mm 60本入	600	650	3400	3400										
3-9573-11	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2.6×5mm 60本入	600	650	3400	3400										
3-9573-12	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2.6×6mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-13	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2.6×8mm 60本入	600	640	3400	3400										
3-9573-14	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2.6×10mm 50本入	600	850	3400	3400										
3-9573-15	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M2.6×12mm 50本入	700	930	3400	3400										
3-9573-17	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×4mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-18	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×5mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-19	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×6mm 60本入	600	840	3400	3400										
3-9573-20	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×8mm 60本入	600	820	3400	3400										
3-9573-21	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×10mm 50本入	600	800	3400	3400										
3-9573-22	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×12mm 50本入	700	930	3400	3400										
3-9573-23	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×15mm 30本入	600	820	3400	3400										
3-9573-24	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×16mm 30本入	720	960	3400	3400										
3-9573-26	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×20mm 30本入	780	1,100	3400	3400										
3-9573-27	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×25mm 20本入	640	920	3400	3400										
3-9573-28	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M3×30mm 20本入	920	1,260	3400	3400										
3-9573-29	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M4×5mm 50本入	700	930	3400	3400										
3-9573-30	(+)ナベ小ネジ(樹脂製) ガラス繊維強化ポリアミド M4×6mm 50本入	700	930												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
3-9577-44	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×35mm 1本入	1,600	1,770	3421	3421										
3-9577-45	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×40mm 1本入	1,600	1,770	3421	3421										
3-9577-46	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×45mm 1本入	1,900	2,100	3421	3421										
3-9577-48	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×50×30mm 1本入	1,900	2,100	3421	3421										
3-9577-49	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×100mm 1本入	6,200	6,830	3421	3421										
3-9577-51	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×15mm 1本入	2,400	2,640	3421	3421										
3-9577-52	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×20mm 1本入	2,600	2,860	3421	3421										
3-9577-53	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×25mm 1本入	2,800	3,080	3421	3421										
3-9577-54	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×30mm 1本入	2,900	3,190	3421	3421										
3-9577-55	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×35mm 1本入	3,000	3,310	3421	3421										
3-9577-56	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×40mm 1本入	3,100	3,420	3421	3421										
3-9577-57	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×45mm 1本入	3,400	3,750	3421	3421										
3-9577-61	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×50×35mm 1本入	3,400	3,740	3421	3421										
3-9577-69	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×20mm 1本入	4,400	4,840	3421	3421										
3-9577-70	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×25mm 1本入	5,100	5,610	3421	3421										
3-9577-71	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×30mm 1本入	5,800	6,380	3421	3421										
3-9577-72	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×35mm 1本入	6,200	6,820	3421	3421										
3-9577-73	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×40mm 1本入	6,200	6,820	3421	3421										
3-9577-74	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×45mm 1本入	6,200	6,820	3421	3421										
3-9577-75	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×50mm 1本入	6,200	6,820	3421	3421										
3-9577-77	六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×70mm 1本入	6,600	7,270	3421	3421										
3-9578-01	六角ボルト PTFE M3×6mm 1本入	1,400	2,100	3421	3421										
3-9578-02	六角ボルト PTFE M3×8mm 1本入	1,400	2,100	3421	3421										
3-9578-03	六角ボルト PTFE M3×10mm 1本入	1,600	2,400	3421	3421										
3-9578-04	六角ボルト PTFE M3×12mm 1本入	1,600	2,410	3421	3421										
3-9578-05	六角ボルト PTFE M3×16mm 1本入	1,700	2,550	3421	3421										
3-9578-06	六角ボルト PTFE M3×20mm 1本入	1,800	2,710	3421	3421										
3-9578-07	六角ボルト PTFE M4×8mm 1本入	1,500	2,250	3421	3421										
3-9578-08	六角ボルト PTFE M4×10mm 1本入	1,600	2,410	3421	3421										
3-9578-09	六角ボルト PTFE M4×12mm 1本入	1,600	2,410	3421	3421										
3-9578-11	六角ボルト PTFE M4×16mm 1本入	1,700	2,560	3421	3421										
3-9578-12	六角ボルト PTFE M4×20mm 1本入	1,800	2,700	3421	3421										
3-9578-13	六角ボルト PTFE M4×25mm 1本入	1,900	2,860	3421	3421										
3-9578-16	六角ボルト PTFE M5×10mm 1本入	1,600	2,410	3421	3421										
3-9578-17	六角ボルト PTFE M5×12mm 1本入	1,600	2,410	3421	3421										
3-9578-19	六角ボルト PTFE M5×16mm 1本入	1,700	2,550	3421	3421										
3-9578-20	六角ボルト PTFE M5×20mm 1本入	1,800	2,710	3421	3421										
3-9578-21	六角ボルト PTFE M5×25mm 1本入	1,900	2,850	3421	3421										
3-9578-22	六角ボルト PTFE M5×30mm 1本入	1,900	2,850	3421	3421										
3-9578-25	六角ボルト PTFE M6×10mm 1本入	1,700	2,550	3421	3421										
3-9578-26	六角ボルト PTFE M6×12mm 1本入	1,700	2,550	3421	3421										
3-9578-28	六角ボルト PTFE M6×16mm 1本入	1,700	2,560	3421	3421										
3-9578-29	六角ボルト PTFE M6×20mm 1本入	1,900	2,850	3421	3421										
3-9578-30	六角ボルト PTFE M6×25mm 1本入	1,900	2,860	3421	3421										
3-9578-31	六角ボルト PTFE M6×30mm 1本入	2,000	3,010	3421	3421										
3-9578-33	六角ボルト PTFE M6×40mm 1本入	2,200	3,310	3421	3421										
3-9578-40	六角ボルト PTFE M8×16mm 1本入	1,800	2,700	3421	3421										
3-9578-41	六角ボルト PTFE M8×20mm 1本入	1,900	2,850	3421	3421										
3-9578-42	六角ボルト PTFE M8×25mm 1本入	2,100	3,150	3421	3421										
3-9578-43	六角ボルト PTFE M8×30mm 1本入	2,300	3,460	3421	3421										
3-9578-45	六角ボルト PTFE M8×40mm 1本入	2,500	3,750	3421	3421										
3-9578-47	六角ボルト PTFE M8×50mm 1本入	2,800	4,210	3421	3421										
3-9578-52	六角ボルト PTFE M10×20mm 1本入	2,300	3,460	3421	3421										
3-9578-53	六角ボルト PTFE M10×25mm 1本入	2,500	3,760	3421	3421										
3-9578-54	六角ボルト PTFE M10×30mm 1本入	2,800	4,210	3421	3421										
3-9578-56	六角ボルト PTFE M10×40mm 1本入	3,100	4,650	3421	3421										
3-9578-59	六角ボルト PTFE M10×50mm 1本入	3,500	5,260	3421	3421										
3-9578-62	六角ボルト PTFE M10×60mm 1本入	3,900	5,850	3421	3421										
3-9578-70	六角ボルト PTFE M12×25mm 1本入	2,800	4,210	3421	3421										
3-9578-71	六角ボルト PTFE M12×30mm 1本入	3,100	4,650	3421	3421										
3-9578-73	六角ボルト PTFE M12×40mm 1本入	3,600	5,400	3421	3421										
3-9578-75	六角ボルト PTFE M12×50mm 1本入	4,100	6,160	3421	3421										
3-9578-76	六角ボルト PTFE M12×60mm 1本入	4,400	6,600	3421	3421										
3-9578-77	六角ボルト PTFE M12×70mm 1本入	5,000	7,510	3421	3421										
3-9579-01	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×6mm 30本入	720	1,010	3400	3400										
3-9579-02	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×8mm 20本入	600	800	3400	3400										
3-9579-03	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×10mm 20本入	600	800	3400	3400										
3-9579-04	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×12mm 20本入	600	800	3400	3400										
3-9579-05	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×15mm 15本入	660	960	3400	3400										
3-9579-06	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×20mm 15本入	660	960	3400	3400										
3-9579-07	六角穴付きボルト ポリカーボネート M3×25mm 15本入	750	1,070	3400	3400										
3-9579-09	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×6mm 20本入	600	800	3400	3400										
3-9579-10	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×8mm 20本入	600	800	3400	3400										
3-9579-11	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×10mm 20本入	680	940	3400	3400										
3-9579-12	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×12mm 20本入	680	940	3400	3400										
3-9579-13	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×15mm 15本入	720	1,030	3400	3400										
3-9579-14	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×20mm 15本入	810	1,100	3400	3400										
3-9579-15	六角穴付きボルト ポリカーボネート M4×25mm 15本入	870	1,250	3400	3400										
3-9579-21	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×10mm 15本入	600	830	3400	3400										
3-9579-22	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×12mm 15本入	660	960	3400	3400										
3-9579-23	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×15mm 15本入	660	960	3400	3400										
3-9579-24	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×20mm 15本入	870	1,240	3400	3400										
3-9579-25	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×25mm 10本入	780	1,100	3400	3400										
3-9579-26	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×30mm 10本入	960	1,320	3400	3400										
3-9579-27	六角穴付きボルト ポリカーボネート M5×35mm 5本入	870	1,210	3400	3400										
3-9579-29	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×10mm 15本入	660	960	3400	3400										
3-9579-31	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×15mm 10本入	820	1,150	3400	3400										
3-9579-32	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×20mm 10本入	920	1,290	3400	3400										
3-9579-33	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×25mm 10本入	960	1,320	3400	3400										
3-9579-34	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×30mm 10本入	1,100	1,520	3400	3400										
3-9579-35	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×35mm 10本入	1,200	1,660	3400	3400										
3-9579-36	六角穴付きボルト ポリカーボネート M6×40mm 5本入	630	870	3400	3400										
3-9579-38	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×10mm 10本入	860	1,200	3400	3400										
3-9579-40	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×15mm 5本入	600	840	3400	3400										
3-9579-41	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×20mm 5本入	680	940	3400	3400										
3-9579-42	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×25mm 5本入	710	980	3400	3400										
3-9579-43	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×30mm 5本入	810	1,120	3400	3400										
3-9579-44	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×35mm 5本入	880	1,230	3400	3400										
3-9579-45	六角穴付きボルト ポリカーボネート M8×40mm 5本入	930	1,300	3400	3400										
3-9580-01	六角穴付きボルト ガラス繊維強化ポリアミド M3×6mm 20本入	680													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビーイ ングパンフ 頁
3-9580-57	六角穴付きボルト ガラス繊維強化ポリアミド M12×40mm 2本入	930	1,030	3400	3400										
3-9581-01	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×6mm 5本入	650	720	3400	3400										
3-9581-02	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×8mm 5本入	650	720	3400	3400										
3-9581-03	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×10mm 5本入	730	800	3400	3400										
3-9581-04	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×12mm 5本入	760	830	3400	3400										
3-9581-05	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×15mm 3本入	650	710	3400	3400										
3-9581-06	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×20mm 3本入	870	960	3400	3400										
3-9581-07	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×25mm 2本入	720	800	3400	3400										
3-9581-08	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3×50mm 1本入	1,600	1,760	3400	3400										
3-9581-09	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×6mm 5本入	930	1,040	3400	3400										
3-9581-10	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×8mm 5本入	980	1,090	3400	3400										
3-9581-11	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×10mm 3本入	610	680	3400	3400										
3-9581-12	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×12mm 3本入	680	770	3400	3400										
3-9581-13	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×15mm 3本入	830	920	3400	3400										
3-9581-14	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×20mm 3本入	870	960	3400	3400										
3-9581-15	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×25mm 2本入	800	890	3400	3400										
3-9581-16	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×30mm 2本入	940	1,040	3400	3400										
3-9581-17	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×40mm 1本入	710	780	3400	3400										
3-9581-18	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4×100mm 1本入	1,700	1,870	3400	3400										
3-9581-19	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×6mm 2本入	660	740	3400	3400										
3-9581-20	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×8mm 2本入	660	740	3400	3400										
3-9581-21	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×10mm 2本入	660	740	3400	3400										
3-9581-22	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×12mm 2本入	800	890	3400	3400										
3-9581-23	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×15mm 2本入	870	960	3400	3400										
3-9581-24	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×20mm 2本入	1,100	1,210	3400	3400										
3-9581-25	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×25mm 2本入	1,200	1,320	3400	3400										
3-9581-28	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5×100mm 1本入	2,100	2,320	3400	3400										
3-9581-29	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×10mm 1本入	640	710	3400	3400										
3-9581-30	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×12mm 1本入	670	740	3400	3400										
3-9581-31	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×15mm 1本入	690	770	3400	3400										
3-9581-32	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×20mm 1本入	800	880	3400	3400										
3-9581-33	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×25mm 1本入	1,100	1,220	3400	3400										
3-9581-34	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×30mm 1本入	1,200	1,330	3400	3400										
3-9581-35	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×35mm 1本入	1,200	1,320	3400	3400										
3-9581-36	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×40mm 1本入	1,300	1,430	3400	3400										
3-9581-37	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6×100mm 1本入	2,600	2,860	3400	3400										
3-9581-38	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×10mm 1本入	1,600	1,760	3400	3400										
3-9581-39	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×12mm 1本入	1,600	1,760	3400	3400										
3-9581-40	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×15mm 1本入	1,600	1,760	3400	3400										
3-9581-41	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×20mm 1本入	1,600	1,860	3400	3400										
3-9581-42	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×25mm 1本入	1,800	1,980	3400	3400										
3-9581-43	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×30mm 1本入	1,900	2,090	3400	3400										
3-9581-44	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×35mm 1本入	1,700	1,870	3400	3400										
3-9581-45	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×40mm 1本入	2,100	2,310	3400	3400										
3-9581-46	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8×100mm 1本入	3,700	4,080	3400	3400										
3-9581-47	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×15mm 1本入	2,400	2,650	3400	3400										
3-9581-48	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×20mm 1本入	2,400	2,640	3400	3400										
3-9581-49	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×25mm 1本入	3,000	3,310	3400	3400										
3-9581-50	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×30mm 1本入	3,100	3,410	3400	3400										
3-9581-51	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×35mm 1本入	3,200	3,530	3400	3400										
3-9581-52	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10×40mm 1本入	3,300	3,640	3400	3400										
3-9581-53	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×20mm 1本入	3,900	4,290	3400	3400										
3-9581-54	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×25mm 1本入	4,200	4,630	3400	3400										
3-9581-55	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×30mm 1本入	4,400	4,850	3400	3400										
3-9581-56	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×35mm 1本入	4,600	5,060	3400	3400										
3-9581-57	六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12×40mm 1本入	4,800	5,280	3400	3400										
3-9582-01	六角ナット ポリカーボネート M2 15個入	870	1,330	3400	3400										
3-9582-02	六角ナット ポリカーボネート M2.6 15個入	870	1,330	3400	3400										
3-9582-03	六角ナット ポリカーボネート M3 60個入	600	1,080	3400	3400										
3-9582-04	六角ナット ポリカーボネート M4 60個入	600	1,050	3400	3400										
3-9582-05	六角ナット ポリカーボネート M5 50個入	700	1,310	3400	3400										
3-9582-06	六角ナット ポリカーボネート M6 50個入	800	1,380	3400	3400										
3-9582-07	六角ナット ポリカーボネート M8 30個入	600	1,100	3400	3400										
3-9583-01	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M2 15個入	720	980	3400	3400										
3-9583-02	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M2.6 15個入	720	980	3400	3400										
3-9583-03	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M3 50個入	800	1,140	3400	3400										
3-9583-04	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M4 50個入	800	1,140	3400	3400										
3-9583-05	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M5 30個入	780	1,090	3400	3400										
3-9583-06	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M6 30個入	900	1,230	3400	3400										
3-9583-07	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M8 30個入	960	1,360	3400	3400										
3-9583-08	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M10 10個入	640	940	3400	3400										
3-9583-09	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M12 10個入	960	1,410	3400	3400										
3-9583-10	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白 M16 2個入	950	1,050	3400	3400										
3-9584-03	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M3 30個入	660	730	3400	3400										
3-9584-04	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M4 30個入	960	1,010	3400	3400										
3-9584-05	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M5 20個入	1,000	1,140	3400	3400										
3-9584-06	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M6 10個入	600	660	3400	3400										
3-9584-07	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M8 10個入	860	950	3400	3400										
3-9584-08	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M10 5個入	630	710	3400	3400										
3-9584-09	六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 黒 M12 5個入	840	920	3400	3400										
3-9585-03	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M3 10個入	800	940	3400	3400										
3-9585-04	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M4 10個入	1,100	1,250	3400	3400										
3-9585-05	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M5 5個入	680	750	3400	3400										
3-9585-06	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M6 2個入	670	880	3400	3400										
3-9585-07	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M8 2個入	1,000	1,310	3400	3400										
3-9585-08	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M10 1個入	1,500	1,660	3400	3400										
3-9585-09	六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) M12 1個入	1,900	2,100	3400	3400										
3-9586-03	六角ナット PTFE M3 1個入	720	1,080	3400	3400										
3-9586-04	六角ナット PTFE M4 1個入	760	1,140	3400	3400										
3-9586-05	六角ナット PTFE M5 1個入	790	1,190	3400	3400										
3-9586-06	六角ナット PTFE M6 1個入	950	1,430	3400	3400										
3-9586-07	六角ナット PTFE M8 1個入	1,200	1,800	3400	3400										
3-9586-08	六角ナット PTFE M10 1個入	1,300	1,960	3400	3400										
3-9586-09	六角ナット PTFE M12 1個入	1,400	2,110	3400	3400										
3-9586-10	六角ナット PTFE M16 1個入	2,300	4,600	3400	3400										
3-960-01	エッチングセット ES-10SET	32,700	35,950	3398	3398										
3-962-01	ジャンプワイヤキット 単線タイプセット SKS-100	520	810	3398	3398										
3-962-02	ジャンプワイヤキット 単線タイプセット SKS-140	1,160	1,360	3398	3398										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-170-03	マイクロフォトセンサ(超小型・ケーブル式) PM-U25-P	1,000	1,310	3398	3398										
4-170-04	マイクロフォトセンサ(超小型・ケーブル式) PM-F25-P	1,000	1,310	3398	3398										
4-170-05	マイクロフォトセンサ(超小型・ケーブル式) PM-R25-P	1,000	1,310	3398	3398										
4-1724-11	ミニシェーカー オプションフルセット MS-FS	65,900	67,200	279	279										
4-1724-12	ミニシェーカー 5mLチューブ用ラック MS-5TR	11,000	12,600	279	279										
4-1726-01	大型オイルバス 7L BOB-300	98,000	102,000	116	116										
4-1760-01	折りたたみクッションマット ダブル ブルー	2,880	3,380	3060	3060										
4-1760-02	折りたたみクッションマット ダブル レッド	2,650	3,380	3060	3060										
4-1760-04	折りたたみクッションマット シングル レッド	1,900	2,000	3060	3060										
4-1799-01	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋(13G) S	1,100	900	2904	2904					113	15				
4-1799-02	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋(13G) M	1,100	900	2904	2904					113	15				
4-1799-03	アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋(13G) L	1,100	900	2904	2904					113	15				
4-1801-01	アズツール青色PUコート手袋(18G) 白 S	140	120								4				
4-1801-02	アズツール青色PUコート手袋(18G) 緑 M	140	120								4				
4-1801-03	アズツール青色PUコート手袋(18G) グレー L	140	120								4				
4-1801-52	アズツール青色PUコート手袋(18G) M 10双入	1,260	1,150								4				
4-1801-53	アズツール青色PUコート手袋(18G) L 10双入	1,260	1,150								4				
4-1802-01	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(手のひらコート) 白 S	210	110							14	3				
4-1802-02	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(手のひらコート) 緑 M	210	110							14	3				
4-1802-03	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(手のひらコート) グレー L	210	110							14	3				
4-1802-51	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(手のひらコート) S 10双入	1,890	990							14	3				
4-1802-52	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(手のひらコート) M 10双入	1,890	990							14	3				
4-1802-53	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(手のひらコート) L 10双入	1,890	990							14	3				
4-1803-01	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(指先コート) 白 S	180	100							14	3				
4-1803-02	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(指先コート) 緑 M	180	100							14	3				
4-1803-03	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(指先コート) グレー L	180	100							14	3				
4-1803-51	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(指先コート) 白 S 10双入	1,620	900							14	3				
4-1803-52	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(指先コート) 緑 M 10双入	1,620	900							14	3				
4-1803-53	アズツール タッチパネル対応PUコート手袋(指先コート) グレー L 10双入	1,620	900							14	3				
4-1816-01	カラフル試験管キャップ(ディスボ) φ15~17mm用 透明 8830500	700	600	2172	2172										
4-1816-02	カラフル試験管キャップ(ディスボ) φ15~17mm用 青 8830504	700	600	2172	2172										
4-1816-03	カラフル試験管キャップ(ディスボ) φ15~17mm用 黄色 8830506	700	600	2172	2172										
4-1816-04	カラフル試験管キャップ(ディスボ) φ15~17mm用 赤 8830510	700	600	2172	2172										
4-1816-05	カラフル試験管キャップ(ディスボ) φ15~17mm用 緑 8830512	700	600	2172	2172										
4-1825-01	ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000-0610	23,500	27,000	2587	2587										
4-1825-02	ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000-0914	44,500	51,800	2587	2587										
4-1825-03	ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000-1062	46,500	53,800	2587	2587										
4-1841-11	パラフィルムディスベンサー 紫 120668	7,720	6,800	2461	2461										
4-1870-02	UVカット遮光袋 152×203mm 1,000枚入 89005-326	19,300	18,600	2514	2514										
4-1870-03	UVカット遮光袋 203×355mm 500枚入 89005-330	25,900	26,500	2514	2514										
4-1872-01	薄手ディスボつなぎ L 10枚入 6282791	2,500	2,300	2946	2946										
4-1872-02	薄手ディスボつなぎ XL 10枚入 6282792	2,500	2,300	2946	2946										
4-1872-03	薄手ディスボつなぎ XXL 10枚入 6282793	2,500	2,300	2946	2946										
4-1880-01	ボタン型温度ロガー SmartButton スターターキット 01-0182	37,400	34,800	635	635										
4-1880-01-20	ボタン型温度ロガー 校正証明書付 01-0182	47,400	44,800	635	635										
4-188-01	ロボット製作キット WR-XL	34,500	36,700	2564	2564										
4-1880-11	ボタン型温度ロガー SmartButton センサー 01-0180	17,600	18,800	635	635										
4-1880-11-20	ボタン型温度ロガー 校正証明書付 01-0180	27,600	28,800	635	635										
4-188-02	ロボット製作キット WR-MS5L	23,500	24,800	2564	2564										
4-188-03	ロボット製作キット WR-MS3L	14,800	16,700	2564	2564										
4-188-15	ロボット製作キット用 プチプラケットサーボ1軸拡張セット WR-MG90S-SET	2,400	2,600	2564	2564										
4-1888-02	ブリュワートワイバー PolySat 50枚入 TX1051	3,600	3,200	3250	3250										
4-1935-01	油吸着マット フジロンシリーズ PP 900×1000×5mm PPN400	2,700	2,820	2389	2389										
4-1935-02	油吸着マット フジロンシリーズ PP 450×500×5mm PPN400	1,040	1,080	2389	2389										
4-1998-01	ラウンドレバーチェア ロータイプ RZR-001	12,600	16,200	1041	1041										
4-1998-11	ラウンドレバーチェア用固定脚 CA-AJ01	1,050	1,420	1041	1041										
4-200-01	小型ユニバーサル基板 ICB-86	130	160	3415	3415										
4-200-02	小型ユニバーサル基板 ICB-86G	210	230	3415	3415										
4-200-03	小型ユニバーサル基板 ICB-87	130	160	3415	3415										
4-200-04	小型ユニバーサル基板 ICB-88G	210	230	3415	3415										
4-200-05	小型ユニバーサル基板 ICB-88GH	480	560	3415	3415										
4-200-06	小型ユニバーサル基板 ICB-288	110	140	3415	3415										
4-200-07	小型ユニバーサル基板 ICB-288G	170	200	3415	3415										
4-200-08	小型ユニバーサル基板 ICB-288U	110	140	3415	3415										
4-200-09	小型ユニバーサル基板 ICB-288GU	170	200	3415	3415										
4-200-10	小型ユニバーサル基板 ICB-288V	110	140	3415	3415										
4-200-11	小型ユニバーサル基板 ICB-288GV	170	200	3415	3415										
4-200-12	小型ユニバーサル基板 ICB-90	240	260	3415	3415										
4-200-13	小型ユニバーサル基板 ICB-90GH	610	700	3415	3415										
4-200-14	小型ユニバーサル基板 ICB-91	240	260	3415	3415										
4-200-15	小型ユニバーサル基板 ICB-93S	400	430	3415	3415										
4-200-16	小型ユニバーサル基板 ICB-93SG	460	490	3415	3415										
4-200-17	小型ユニバーサル基板 ICB-93S-2	400	430	3415	3415										
4-200-18	小型ユニバーサル基板 ICB-293	250	260	3415	3415										
4-200-19	小型ユニバーサル基板 ICB-293G	360	390	3415	3415										
4-2019-01	セキュリティデスクターナ 鍵・扉付 500×300×600mm ND-DS722	44,500	50,000	1238	1238										
4-2019-02	セキュリティデスクターナ 鍵・扉付 500×300×800mm ND-DS723	52,000	58,400	1238	1238										
4-2033-11	マルチカート スリム用モニターアーム RMC-OP01MA	10,500	11,100	1015	1015										
4-2033-12	マルチカート スリム用モニタークランプ RMC-OP02MA	10,500	11,100	1015	1015										
4-2033-13	マルチカート スリム用薄型スライドテーブル RMC-SL600	9,000	9,500	1015	1015										
4-2033-14	マルチカート スリム用スチール棚板ユニット RMC-OP01TU	9,000	9,500	1015	1015										
4-2033-15	マルチカート スリム用トレー(大)ユニット RMC-OP02TU	12,000	12,600	1015	1015										
4-2033-16	マルチカート スリム用底板トレー RMC-OP03T	5,000	5,300	1015	1015										
4-204-01	ハンドカッター(基板用) PC-210	42,900	46,900	3414	3414										
4-204-02	ハンドカッター(基板用) PC-310	85,800	89,700	3414	3414										
4-204-11	ハンドカッター(基板用) PC-210用替刃	30,250	31,700	3414	3414										
4-204-12	ハンドカッター(基板用) PC-310用替刃	51,370	56,100	3414	3414										
4-2045-03	リザーバー(生分解タイプ) 25mL 100個入 102096-996	27,900	26,200	1466	1466										
4-2058-02	UN対応角型容器 5L本体 2000092562	460	540	1842	1842										
4-2058-03	UN対応角型容器 10L本体 2000095642	2,400	2,600	1842	1842										
4-2058-11	UN対応角型容器3L用キャップ 2000085870	110	130	1842	1842										
4-2058-12	UN対応角型容器5・10L用キャップ 2000095901	110	130	1842	1842										
4-206-01	熱伝導性放熱用両面テープ HF-S43	850	910	3396	3396										
4-2062-06	PTFEジョイントスリーブ NS 29/32 H 933-06	2,500	2,700	2021	2021										
4-2065-01	目盛付分液ロート(スキープ型) 50mL 04016128	7,600	7,300	2039	2039										
4-208-01	放熱用シリコン SCH-20	1,000	1,100	3396	3396										
4-2082-01	ディスボ腕カバー 青 100枚入 6282797	600	700	2974	2974										
4-2082-02	ディスボ腕カバー 白 100枚入 6282798	600	700	2974	2974										
4-209-01	電子機器用接点洗浄剤 ニューリレークリーナー 120mL RC-S121	880	920	3412	3412										
4-209-02	電子機器用接点洗浄剤 ニューリレークリーナー 200mL RC-S201	1,100	1,160	3412	3412										
4-210-01	防湿防錆用コーティング剤 ハヤコート Mark2 クリアー AY-302	1,100	1,280	3398	3398										
4-210-02	防湿防錆用コーティング剤 ハヤコート Mark2 蛍光色 AY-302OB	1,320	1,520	3398	3398										
4-210-03	防湿防錆用コーティング剤 ハヤコート Mark2 黄色 AY-302Y	1,320	1,520	3398											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ーズ2016 頁	サニーフ ーズ2020 頁	設備2022 頁	アズビユー ア2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
4-288-64	(+)皿小ネジ チタン 5本入 M6×20	650	740	3400	3400										
4-288-65	(+)皿小ネジ チタン 5本入 M6×25	750	860	3400	3400										
4-288-66	(+)皿小ネジ チタン 5本入 M6×30	860	980	3400	3400										
4-288-67	(+)皿小ネジ チタン 5本入 M6×35	970	1,120	3400	3400										
4-288-68	(+)皿小ネジ チタン 3本入 M6×40	650	760	3400	3400										
4-288-69	(+)皿小ネジ チタン 3本入 M6×45	730	840	3400	3400										
4-288-70	(+)皿小ネジ チタン 3本入 M6×50	800	920	3400	3400										
4-289-28	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M3×35	600	830	3400	3400										
4-289-29	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M3×40	800	930	3400	3400										
4-289-30	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M3×45	800	1,080	3400	3400										
4-289-31	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M3×50	1,200	1,570	3400	3400										
4-289-42	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×18	600	620	3400	3400										
4-289-43	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×20	600	620	3400	3400										
4-289-44	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×25	600	710	3400	3400										
4-289-45	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×30	800	860	3400	3400										
4-289-46	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×35	800	1,040	3400	3400										
4-289-47	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×40	1,000	1,200	3400	3400										
4-289-48	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×45	1,000	1,360	3400	3400										
4-289-49	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M4×50	1,000	1,370	3400	3400										
4-289-50	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×6	600	670	3400	3400										
4-289-51	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×8	600	640	3400	3400										
4-289-52	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×10	600	640	3400	3400										
4-289-53	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×12	600	670	3400	3400										
4-289-54	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×14	600	780	3400	3400										
4-289-55	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×15	600	780	3400	3400										
4-289-56	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×16	600	820	3400	3400										
4-289-57	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×18	800	900	3400	3400										
4-289-58	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×20	800	900	3400	3400										
4-289-59	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×25	800	1,030	3400	3400										
4-289-60	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×30	1,000	1,250	3400	3400										
4-289-61	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×35	1,200	1,510	3400	3400										
4-289-62	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×40	1,400	1,690	3400	3400										
4-289-63	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×45	1,400	1,880	3400	3400										
4-289-64	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M5×50	1,600	2,040	3400	3400										
4-289-66	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×10	800	960	3400	3400										
4-289-67	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×12	800	1,070	3400	3400										
4-289-68	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×14	800	1,110	3400	3400										
4-289-69	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×15	1,000	1,160	3400	3400										
4-289-70	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×16	1,000	1,220	3400	3400										
4-289-71	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×18	1,000	1,360	3400	3400										
4-289-72	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×20	1,000	1,360	3400	3400										
4-289-73	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×25	1,200	1,570	3400	3400										
4-289-74	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×30	1,400	1,780	3400	3400										
4-289-75	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×35	1,600	2,070	3400	3400										
4-289-76	(+)ナベ小ネジ 鉄(三価ホワイト) 100本入 M6×40	1,800	2,310	3400	3400										
4-290-02	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M2×3	600	840	3400	3400										
4-290-03	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M2×4	600	810	3400	3400										
4-290-04	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M2×5	600	790	3400	3400										
4-290-05	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M2×6	600	800	3400	3400										
4-290-06	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M2×8	600	820	3400	3400										
4-290-07	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M2×10	600	860	3400	3400										
4-290-09	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M2×14	600	670	3400	3400										
4-290-10	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M2×15	600	670	3400	3400										
4-290-11	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M2×16	600	690	3400	3400										
4-290-12	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M2×18	600	780	3400	3400										
4-290-13	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M2×20	600	780	3400	3400										
4-290-14	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×3	600	850	3400	3400										
4-290-15	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×4	600	710	3400	3400										
4-290-18	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×8	600	640	3400	3400										
4-290-19	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×10	600	710	3400	3400										
4-290-20	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×12	600	740	3400	3400										
4-290-21	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×14	600	880	3400	3400										
4-290-22	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M3×15	600	920	3400	3400										
4-290-23	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M3×16	600	640	3400	3400										
4-290-24	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M3×18	600	670	3400	3400										
4-290-25	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M3×20	600	720	3400	3400										
4-290-26	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M3×25	600	880	3400	3400										
4-290-27	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M3×30	600	770	3400	3400										
4-290-28	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M3×35	600	770	3400	3400										
4-290-29	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M3×40	600	860	3400	3400										
4-290-30	(+)ナベ小ネジ ステンレス 50本入 M3×45	600	820	3400	3400										
4-290-31	(+)ナベ小ネジ ステンレス 50本入 M3×50	600	930	3400	3400										
4-290-32	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M4×4	600	830	3400	3400										
4-290-33	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M4×5	600	710	3400	3400										
4-290-34	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M4×6	600	860	3400	3400										
4-290-35	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M4×7	600	970	3400	3400										
4-290-36	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M4×8	600	960	3400	3400										
4-290-37	(+)ナベ小ネジ ステンレス 150本入 M4×10	600	1,000	3400	3400										
4-290-38	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M4×12	600	810	3400	3400										
4-290-39	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M4×14	600	880	3400	3400										
4-290-40	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M4×15	600	920	3400	3400										
4-290-41	(+)ナベ小ネジ ステンレス 100本入 M4×16	600	1,010	3400	3400										
4-290-42	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M4×18	600	820	3400	3400										
4-290-43	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M4×20	600	820	3400	3400										
4-290-44	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M4×25	600	1,000	3400	3400										
4-290-45	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M4×30	600	960	3400	3400										
4-290-46	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M4×35	600	990	3400	3400										
4-290-47	(+)ナベ小ネジ ステンレス 50本入 M4×40	600	1,030	3400	3400										
4-290-48	(+)ナベ小ネジ ステンレス 40本入 M4×45	640	1,010	3400	3400										
4-290-49	(+)ナベ小ネジ ステンレス 40本入 M4×50	640	1,080	3400	3400										
4-290-50	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M5×6	600	1,010	3400	3400										
4-290-51	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M5×8	600	990	3400	3400										
4-290-52	(+)ナベ小ネジ ステンレス 75本入 M5×10	600	950	3400	3400										
4-290-53	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M5×12	600	840	3400	3400										
4-290-54	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M5×14	600	930	3400	3400										
4-290-55	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M5×15	600	950	3400	3400										
4-290-56	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M5×16	600	980	3400	3400										
4-290-57	(+)ナベ小ネジ ステンレス 60本入 M5×18	600	1,040	3400	3400										
4-290-58	(+)ナベ小ネジ ステンレス 50本入 M5×20	600	890	3400	3400										
4-290-59	(+)ナベ小ネジ ステンレス 50本入 M5×25	700	1,060	3400	3400										
4-290-60	(+)ナベ小ネジ ステンレス 40本入 M5×30	640	990	3400	3400										
4-290-61	(+)ナベ小ネジ ステンレス 40本入 M5×35	720	1,1												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-2913-18	分析用試薬 ガドリニウム・標準液・1000mg/L 23251-3534	4,100	4,400	1800	1800										
4-2913-19	分析用試薬 カリウム・標準液・1000mg/L 24235-3534	1,800	2,200	1800	1800										
4-2913-20	分析用試薬 カリウム・標準液・1000mg/L 24247-3534	2,900	6,200	1800	1800										
4-2913-21	分析用試薬 カルシウム・標準液・1000mg/L 24270-3534	1,900	2,200	1800	1800										
4-2913-22	分析用試薬 金・標準液・1000mg/L 25380-3534	3,900	6,000	1800	1800										
4-2913-23	分析用試薬 銀・標準液・1000mg/L 25395-3534	2,900	4,300	1800	1800										
4-2913-24	分析用試薬 グルコン酸ナトリウム 500g 27320-1501	2,100	1,900	1802	1802										
4-2913-25	分析用試薬 クロム・標準液・1000mg/L 27532-3534	3,100	5,000	1800	1800										
4-2913-26	分析用試薬 クロロホルム 1L 28560-3080	5,500	5,700	1800	1800										
4-2913-27	分析用試薬 クロロホルム 3L 28560-3082	12,000	12,400	1800	1800										
4-2913-29	分析用試薬 けい素・標準液・1000mg/L 29090-3534	2,900	3,700	1800	1800										
4-291-33	(+)ナベ小ネジ チタン 20本入 M4×5	640	740	3400	3400										
4-2913-30	分析用試薬 ゲルマニウム・標準液・1000mg/L 29250-3534	2,900	4,500	1800	1800										
4-2913-31	分析用試薬 コバルト・標準液・1000mg/L 30185-3534	1,800	3,800	1800	1800										
4-2913-35	分析用試薬 サマリウム・標準液・1000mg/L 31391-3534	3,600	4,200	1800	1800										
4-2913-36	分析用試薬 次亜塩素酸ナトリウム溶液 500g 33015-1501	1,000	1,100	1802	1802										
4-2913-37	分析用試薬 次亜塩素酸ナトリウム溶液 1kg 33015-1550	1,800	2,000	1802	1802										
4-291-34	(+)ナベ小ネジ チタン 20本入 M4×6	680	760	3400	3400										
4-2913-45	分析用試薬 ジクロロメタン・塩化メチレン 1L 34355-3080	4,000	4,200	1800	1800										
4-2913-46	分析用試薬 ジクロロメタン・塩化メチレン 3L 34355-3082	9,500	9,900	1800	1800										
4-2913-47	分析用試薬 ジスプロシウム・標準液・1000mg/L 34476-3534	2,900	4,500	1800	1800										
4-2913-56	分析用試薬 ジルコニウム・標準液・1000mg/L 37692-3534	2,200	2,500	1800	1800										
4-2913-57	分析用試薬 水銀・標準液・1000mg/L 39015-3534	3,100	5,300	1800	1800										
4-2913-58	分析用試薬 スカンジウム・標準液・1000mg/L 39272-3534	3,200	7,500	1800	1800										
4-2913-59	分析用試薬 すず・標準液・1000mg/L 39310-3534	3,200	4,600	1800	1800										
4-291-36	(+)ナベ小ネジ チタン 20本入 M4×8	760	840	3400	3400										
4-2913-60	分析用試薬 ストロンチウム・標準液・1000mg/L 40135-3534	1,800	3,300	1800	1800										
4-2913-61	分析用試薬 セシウム・標準液・1000mg/L 41057-3534	2,200	5,700	1800	1800										
4-2913-62	分析用試薬 セリウム・標準液・1000mg/L 41162-3534	2,200	2,500	1800	1800										
4-2913-63	分析用試薬 セレン・標準液・1000mg/L 41195-3534	3,100	4,800	1800	1800										
4-2913-66	分析用試薬 タリウム・標準液・1000mg/L 43111-3534	4,200	5,500	1800	1800										
4-2913-67	分析用試薬 タングステン・標準液・1000mg/L 43180-3534	2,500	2,700	1800	1800										
4-2913-69	分析用試薬 炭酸ナトリウム(無水) 100g 43350-3806	2,200	2,300	1800	1800										
4-291-37	(+)ナベ小ネジ チタン 15本入 M4×10	600	690	3400	3400										
4-2913-71	分析用試薬 チタン・標準液・1000mg/L 45035-3534	1,900	2,300	1800	1800										
4-2913-72	分析用試薬 中性りん酸塩pH標準液 500mL 45133-4930	3,000	2,800	1800	1800										
4-2913-73	分析用試薬 ツリウム・標準液・1000mg/L 46030-3534	9,300	9,800	1800	1800										
4-2913-74	分析用試薬 鉄・標準液・1000mg/L 47155-3534	1,900	3,500	1800	1800										
4-2913-77	分析用試薬 テルル・標準液・1000mg/L 48345-3534	3,500	6,800	1800	1800										
4-2913-78	分析用試薬 銅・標準液・1000mg/L 49050-3534	1,900	3,500	1800	1800										
4-291-38	(+)ナベ小ネジ チタン 15本入 M4×12	660	760	3400	3400										
4-2913-83	分析用試薬 ナトリウム・標準液・1000mg/L 51045-3534	1,800	3,500	1800	1800										
4-2913-84	分析用試薬 鉛・標準液・1000mg/L 52205-3534	1,900	3,600	1800	1800										
4-2913-85	分析用試薬 ニオブ・標準液・1000mg/L 53062-3534	3,800	4,900	1800	1800										
4-2913-86	分析用試薬 ニシゅう酸三水素カリウム二水和物・四しゅう酸カリウム 100g 53190-3806	4,200	4,000	1800	1800										
4-2913-87	分析用試薬 ニッケル・標準液・1000mg/L 53215-3534	1,800	3,400	1800	1800										
4-2913-89	分析用試薬 亜ジチオン酸ナトリウム・ハイドロサルファイトナトリウム 500g 58025-1501	1,800	1,600	1802	1802										
4-2913-90	分析用試薬 白金・標準液・1000mg/L 58050-3534	4,100	5,500	1800	1800										
4-2913-91	分析用試薬 バナジウム・標準液・1000mg/L 58155-3534	3,800	4,500	1800	1800										
4-2913-92	分析用試薬 バラジウム・標準液・1000mg/L 58255-3534	3,100	5,300	1800	1800										
4-2913-93	分析用試薬 パラフィン 42~44°C 58275-1501	2,100	2,300	1802	1802										
4-2913-94	分析用試薬 パラフィン 44~46°C 58277-1501	2,100	2,200	1802	1802										
4-2913-95	分析用試薬 パラフィン 46~48°C 58279-1501	1,800	2,000	1802	1802										
4-2913-96	分析用試薬 パラフィン 48~50°C 58281-1501	1,900	2,000	1802	1802										
4-2913-97	分析用試薬 パラフィン 50~52°C 58283-1501	1,850	1,950	1802	1802										
4-2913-98	分析用試薬 パラフィン 52~54°C 58285-1501	1,850	1,950	1802	1802										
4-2913-99	分析用試薬 パラフィン 54~56°C 58287-1501	1,850	1,950	1802	1802										
4-291-40	(+)ナベ小ネジ チタン 15本入 M4×15	720	840	3400	3400										
4-2914-01	分析用試薬 パラフィン 56~58°C 58289-1501	1,850	1,950	1802	1802										
4-2914-02	分析用試薬 パラフィン 58~60°C 58290-1501	1,850	1,950	1802	1802										
4-2914-03	分析用試薬 パラフィン 60~62°C 58291-1501	1,850	1,950	1802	1802										
4-2914-04	分析用試薬 パラフィン 62~64°C 58293-1501	1,950	2,050	1802	1802										
4-2914-05	分析用試薬 バリウム・標準液・1000mg/L 58315-3534	1,800	3,900	1800	1800										
4-2914-06	分析用試薬 ビスマス・標準液・1000mg/L 59185-3534	1,800	4,300	1800	1800										
4-2914-07	分析用試薬 ひ素・標準液・1000mg/L 59210-3534	3,200	5,500	1800	1800										
4-2914-08	分析用試薬 pH4.01 標準緩衝液(25°C) 500mL 60176-4530	1,700	1,600	1801	1801										
4-2914-09	分析用試薬 pH6.86 標準緩衝液(25°C) 500mL 60177-4530	1,700	1,600	1801	1801										
4-291-41	(+)ナベ小ネジ チタン 15本入 M4×16	750	860	3400	3400										
4-2914-10	分析用試薬 pH9.18 標準緩衝液(25°C) 500mL 60178-4530	1,700	1,600	1801	1801										
4-2914-11	分析用試薬 フタル酸塩pH標準液 500mL 63196-4930	2,900	2,700	1801	1801										
4-2914-14	分析用試薬 フラセオジウム・標準液・1000mg/L 64276-3534	3,100	4,400	1801	1801										
4-2914-21	分析用試薬 ベリリウム・標準液・1000mg/L 67490-3534	2,400	2,800	1801	1801										
4-2914-24	分析用試薬 ほう酸塩pH標準液 500mL 69031-4930	2,900	2,700	1801	1801										
4-2914-25	分析用試薬 ほう素・標準液・1000mg/L 69080-3534	1,800	3,800	1801	1801										
4-2914-26	分析用試薬 テトラフルオロほう酸ナトリウム・ほうふっ化ナトリウム 500g 69125-1501	3,600	3,400	1802	1802										
4-2914-27	分析用試薬 ホルミウム・標準液・1000mg/L 69346-3534	3,400	5,800	1801	1801										
4-2914-28	分析用試薬 マグネシウム・標準液・1000mg/L 70045-3534	1,800	3,700	1801	1801										
4-2914-29	分析用試薬 マンガン・標準液・1000mg/L 70195-3534	1,800	3,700	1801	1801										
4-291-43	(+)ナベ小ネジ チタン 15本入 M4×20	870	980	3400	3400										
4-2914-30	分析用試薬 メタノール・メチルアルコール 1L 73125-3080	3,000	3,100	1801	1801										
4-2914-31	分析用試薬 メタノール・メチルアルコール 3L 73125-3082	5,000	5,700	1801	1801										
4-2914-33	分析用試薬 モリブデン・標準液・1000mg/L 77063-3534	1,800	3,700	1801	1801										
4-2914-35	分析用試薬 ユロビウム・標準液・1000mg/L 79011-3534	2,900	5,500	1801	1801										
4-2914-36	分析用試薬 ランタン・標準液・1000mg/L 81225-3534	2,500	3,200	1801	1801										
4-2914-37	分析用試薬 リチウム・標準液・1000mg/L 82085-3534	1,800	4,200	1801	1801										
4-2914-38	分析用試薬 りん酸水素ナトリウム(無水) 100g 84130-3806	1,900	2,000	1801	1801										
4-291-44	(+)ナベ小ネジ チタン 10本入 M4×25	680	780	3400	3400										
4-2914-40	分析用試薬 ルビジウム・標準液・1000mg/L 85067-3534	2,900	7,800	1801	1801										
4-2914-41	分析用試薬 ロジウム・標準液・1000mg/L 87131-3534	10,200	17,800	1801	1801										
4-2914-42	分析用試薬 0.1mol/L 亜鉛溶液 500mL 95000-8030	5,500	5,400	1801	1801										
4-2914-43	分析用試薬 0.05mol/L 亜鉛溶液 500mL 95001-8030	5,500	5,400	1801	1801										
4-291-45	(+)ナベ小ネジ チタン 10本入 M4×30	780	890	3400	3400										
4-291-46	(+)ナベ小ネジ チタン 10本入 M4×35	880	1,010	3400	3400										
4-291-47	(+)ナベ小ネジ チタン 10本入 M4×40	980	1,130	3400	3400										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビユー 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-293-34	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M5×40	600	790	3422	3422										
4-293-35	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M5×45	650	850	3422	3422										
4-293-36	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M5×50	700	930	3422	3422										
4-293-37	六角ボルト全ねじ ステンレス 40本入 M6×8	720	1,010	3422	3422										
4-293-38	六角ボルト全ねじ ステンレス 50本入 M6×10	600	980	3422	3422										
4-293-39	六角ボルト全ねじ ステンレス 50本入 M6×12	600	990	3422	3422										
4-293-40	六角ボルト全ねじ ステンレス 50本入 M6×15	600	1,080	3422	3422										
4-293-41	六角ボルト全ねじ ステンレス 50本入 M6×16	600	1,100	3422	3422										
4-293-42	六角ボルト全ねじ ステンレス 50本入 M6×18	700	1,210	3422	3422										
4-293-43	六角ボルト全ねじ ステンレス 50本入 M6×20	700	1,200	3422	3422										
4-293-44	六角ボルト全ねじ ステンレス 40本入 M6×25	640	1,060	3422	3422										
4-293-45	六角ボルト全ねじ ステンレス 40本入 M6×30	720	1,210	3422	3422										
4-293-46	六角ボルト全ねじ ステンレス 30本入 M6×35	600	1,030	3422	3422										
4-293-47	六角ボルト全ねじ ステンレス 30本入 M6×40	660	1,120	3422	3422										
4-293-48	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M6×45	600	1,040	3422	3422										
4-293-49	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M6×50	650	1,120	3422	3422										
4-293-50	六角ボルト全ねじ ステンレス 20本入 M8×10	640	1,000	3422	3422										
4-293-51	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M8×12	600	1,060	3422	3422										
4-293-52	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M8×15	600	1,100	3422	3422										
4-293-53	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M8×16	600	1,110	3422	3422										
4-293-54	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M8×18	700	1,220	3422	3422										
4-293-55	六角ボルト全ねじ ステンレス 25本入 M8×20	650	1,220	3422	3422										
4-293-56	六角ボルト全ねじ ステンレス 20本入 M8×25	600	1,080	3422	3422										
4-293-57	六角ボルト全ねじ ステンレス 20本入 M8×30	640	1,190	3422	3422										
4-293-58	六角ボルト全ねじ ステンレス 20本入 M8×35	720	1,310	3422	3422										
4-293-59	六角ボルト全ねじ ステンレス 15本入 M8×40	600	1,070	3422	3422										
4-293-60	六角ボルト全ねじ ステンレス 15本入 M8×45	630	1,150	3422	3422										
4-293-61	六角ボルト全ねじ ステンレス 15本入 M8×50	690	1,240	3422	3422										
4-293-62	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M10×10	840	1,140	3422	3422										
4-293-63	六角ボルト全ねじ ステンレス 15本入 M10×15	780	1,340	3422	3422										
4-293-64	六角ボルト全ねじ ステンレス 15本入 M10×20	750	1,400	3422	3422										
4-293-65	六角ボルト全ねじ ステンレス 15本入 M10×25	810	1,500	3422	3422										
4-293-66	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M10×30	600	1,100	3422	3422										
4-293-67	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M10×35	660	1,200	3422	3422										
4-293-68	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M10×40	700	1,320	3422	3422										
4-293-69	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M10×45	760	1,420	3422	3422										
4-293-70	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M10×50	800	1,480	3422	3422										
4-293-71	六角ボルト全ねじ ステンレス 5本入 M12×15	710	930	3422	3422										
4-293-72	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×20	760	1,400	3422	3422										
4-293-73	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×25	780	1,460	3422	3422										
4-293-74	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×30	860	1,600	3422	3422										
4-293-75	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×35	920	1,760	3422	3422										
4-293-76	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×40	1,020	1,900	3422	3422										
4-293-77	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×45	1,100	2,020	3422	3422										
4-293-78	六角ボルト全ねじ ステンレス 10本入 M12×50	1,160	2,160	3422	3422										
4-294-23	六角ボルト全ねじ チタン 2本入 M4×45	1,160	1,250	3422	3422										
4-294-24	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M4×50	630	660	3422	3422										
4-294-39	六角ボルト全ねじ チタン 3本入 M6×12	720	770	3422	3422										
4-294-40	六角ボルト全ねじ チタン 3本入 M6×15	750	800	3422	3422										
4-294-41	六角ボルト全ねじ チタン 3本入 M6×16	750	800	3422	3422										
4-294-43	六角ボルト全ねじ チタン 3本入 M6×20	780	840	3422	3422										
4-294-44	六角ボルト全ねじ チタン 3本入 M6×25	880	930	3422	3422										
4-294-45	六角ボルト全ねじ チタン 2本入 M6×30	630	680	3422	3422										
4-294-46	六角ボルト全ねじ チタン 2本入 M6×35	690	740	3422	3422										
4-294-47	六角ボルト全ねじ チタン 2本入 M6×40	780	820	3422	3422										
4-294-48	六角ボルト全ねじ チタン 2本入 M6×45	830	880	3422	3422										
4-294-49	六角ボルト全ねじ チタン 2本入 M6×50	880	940	3422	3422										
4-294-64	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×20	840	890	3422	3422										
4-294-65	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×25	900	970	3422	3422										
4-294-66	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×30	960	1,030	3422	3422										
4-294-67	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×35	1,040	1,120	3422	3422										
4-294-68	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×40	1,170	1,240	3422	3422										
4-294-69	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×45	1,260	1,340	3422	3422										
4-294-70	六角ボルト全ねじ チタン 1本入 M10×50	1,400	1,490	3422	3422										
4-295-09	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 150本入 M8	600	850	3400	3400										
4-295-10	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 100本入 M10	600	860	3400	3400										
4-295-11	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 50本入 M12	600	860	3400	3400										
4-295-12	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 45本入 M14	630	990	3400	3400										
4-295-13	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 45本入 M16	630	1,050	3400	3400										
4-295-14	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 30本入 M18	660	970	3400	3400										
4-295-15	丸ワッシャー(JIS) 三価ホワイト 25本入 M20	600	1,040	3400	3400										
4-296-06	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 300本入 M4	600	810	3400	3400										
4-296-08	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 150本入 M6	600	740	3400	3400										
4-296-09	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 75本入 M8	600	1,060	3400	3400										
4-296-10	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 60本入 M10	600	1,190	3400	3400										
4-2961-01	白ラサジSSC 小 10本入	1,850	1,890	3303	3303										
4-296-11	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 20本入 M12	600	1,070	3400	3400										
4-296-12	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 25本入 M14	650	1,290	3400	3400										
4-296-13	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 20本入 M16	720	1,430	3400	3400										
4-296-14	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 10本入 M18	600	1,220	3400	3400										
4-296-15	丸ワッシャー(JIS) ステンレス 8本入 M20	610	1,210	3400	3400										
4-2964-11	ガロン瓶(洗浄済) 3.84	2,390	2,500	1909	1909										
4-297-04	丸ワッシャー(JIS) チタン 45本入 M3	630	860	3400	3400										
4-297-06	丸ワッシャー(JIS) チタン 35本入 M4	630	670	3400	3400										
4-297-07	丸ワッシャー(JIS) チタン 25本入 M5	600	690	3400	3400										
4-297-08	丸ワッシャー(JIS) チタン 20本入 M6	640	730	3400	3400										
4-297-09	丸ワッシャー(JIS) チタン 8本入 M8	640	760	3400	3400										
4-297-10	丸ワッシャー(JIS) チタン 6本入 M10	710	830	3400	3400										
4-297-11	丸ワッシャー(JIS) チタン 4本入 M12	750	880	3400	3400										
4-297-12	丸ワッシャー(JIS) チタン 3本入 M14	820	1,100	3400	3400										
4-297-13	丸ワッシャー(JIS) チタン 2本入 M16	740	870	3400	3400										
4-297-15	丸ワッシャー(JIS) チタン 2本入 M20	1,090	1,490	3400	3400										
4-298-01	六角ナット 三価ホワイト 300本入 M2	600	800	3422	3422										
4-298-05	六角ナット 三価ホワイト 300本入 M3	600	660	3422	3422										
4-298-06	六角ナット 三価ホワイト 300本入 M3.5	600	860	3422	3422										
4-298-07	六角ナット 三価ホワイト 300本入 M4	600	860	3422	3422										
4-298-10	六角ナット 三価ホワイト 150本入 M6	600	740	3422	3422										
4-298-11	六角ナット 三価ホワイト 75本入 M8	600	700	3422	3422										
4-298-12	六角ナット 三価ホワイト 45本入 M10	630	870	3422	3422										
4-298-13	六角ナット 三価ホワイト 25本入 M12	600	880	3422	3422										
4-298-14	六角ナット 三価ホワイト 15本入 M14	600	870	3422	3422										
4-298-15	六角ナット 三価ホワイト 15本入 M16	600	810	3422	3422										
4-298-16	六角ナット 三価ホワイト 8本入 M18	630	810	3422	3422										
4-298-17	六角ナット 三価ホワイト 10本入 M20	680	980	3422	3422										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-301-38	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M4×45	660	790	3423	3423										
4-301-39	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 25本入 M4×50	600	730	3423	3423										
4-301-40	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M5×5	600	670	3423	3423										
4-301-42	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 75本入 M5×8	600	680	3423	3423										
4-301-43	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 75本入 M5×10	600	720	3423	3423										
4-301-44	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 75本入 M5×12	600	740	3423	3423										
4-301-45	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 60本入 M5×15	600	650	3423	3423										
4-301-46	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 60本入 M5×20	600	740	3423	3423										
4-301-47	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 50本入 M5×25	600	750	3423	3423										
4-301-48	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 45本入 M5×30	630	760	3423	3423										
4-301-49	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 40本入 M5×35	640	780	3423	3423										
4-301-50	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 40本入 M5×40	720	870	3423	3423										
4-301-51	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M5×45	600	730	3423	3423										
4-301-52	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 25本入 M5×50	600	680	3423	3423										
4-301-53	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 15本入 M6×6	630	800	3423	3423										
4-301-54	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 40本入 M6×8	640	760	3423	3423										
4-301-55	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 50本入 M6×10	600	660	3423	3423										
4-301-56	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 50本入 M6×12	600	690	3423	3423										
4-301-57	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 50本入 M6×15	600	730	3423	3423										
4-301-58	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 45本入 M6×20	630	740	3423	3423										
4-301-59	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 40本入 M6×25	640	760	3423	3423										
4-301-60	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 35本入 M6×30	630	750	3423	3423										
4-301-61	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M6×35	600	740	3423	3423										
4-301-62	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M6×40	660	830	3423	3423										
4-301-63	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 25本入 M6×45	600	760	3423	3423										
4-301-64	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 25本入 M6×50	700	860	3423	3423										
4-301-65	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 20本入 M8×8	760	1,000	3423	3423										
4-301-66	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M8×10	720	860	3423	3423										
4-301-67	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M8×12	660	850	3423	3423										
4-301-68	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 30本入 M8×15	660	880	3423	3423										
4-301-69	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 25本入 M8×20	600	800	3423	3423										
4-301-70	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 25本入 M8×25	700	910	3423	3423										
4-301-71	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 20本入 M8×30	640	820	3423	3423										
4-301-72	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 20本入 M8×35	680	910	3423	3423										
4-301-73	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 20本入 M8×40	760	1,010	3423	3423										
4-301-74	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 15本入 M8×45	630	820	3423	3423										
4-301-75	六角穴付きボルト 鉄(三価ホワイト) 15本入 M8×50	690	890	3423	3423										
4-302-02	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M2×4	600	640	3423	3423										
4-302-03	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M2×5	600	630	3423	3423										
4-302-04	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M2×6	600	650	3423	3423										
4-302-05	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M2×8	600	640	3423	3423										
4-302-06	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M2×10	600	640	3423	3423										
4-302-07	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M2×12	600	650	3423	3423										
4-302-08	六角穴付きボルト ステンレス 45本入 M2×15	630	690	3423	3423										
4-302-09	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M2×20	630	800	3423	3423										
4-302-11	六角穴付きボルト ステンレス 30本入 M3×3	660	680	3423	3423										
4-302-12	六角穴付きボルト ステンレス 60本入 M3×4	600	640	3423	3423										
4-302-13	六角穴付きボルト ステンレス 100本入 M3×5	600	700	3423	3423										
4-302-14	六角穴付きボルト ステンレス 100本入 M3×6	600	700	3423	3423										
4-302-15	六角穴付きボルト ステンレス 100本入 M3×8	600	710	3423	3423										
4-302-16	六角穴付きボルト ステンレス 100本入 M3×10	600	730	3423	3423										
4-302-17	六角穴付きボルト ステンレス 100本入 M3×12	600	790	3423	3423										
4-302-18	六角穴付きボルト ステンレス 75本入 M3×15	600	660	3423	3423										
4-302-19	六角穴付きボルト ステンレス 75本入 M3×20	600	830	3423	3423										
4-302-20	六角穴付きボルト ステンレス 60本入 M3×25	600	770	3423	3423										
4-3022-01	スポイド瓶(丸型) RS-30 透明 30mL 0817-01	270	300	1941	1941										
4-3022-02	スポイド瓶(丸型) RS-60 透明 60mL 0817-02	310	330	1941	1941										
4-3022-03	スポイド瓶(丸型) RS-100 透明 100mL 0817-03	330	350	1941	1941										
4-3022-04	スポイド瓶(丸型) RS-30 褐色 30mL 0817-04	240	270	1941	1941										
4-3022-05	スポイド瓶(丸型) RS-60 褐色 60mL 0817-05	260	290	1941	1941										
4-3022-06	スポイド瓶(丸型) RS-100 褐色 100mL 0817-06	300	330	1941	1941										
4-302-21	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M3×30	600	780	3423	3423										
4-302-22	六角穴付きボルト ステンレス 40本入 M3×35	640	780	3423	3423										
4-302-23	六角穴付きボルト ステンレス 30本入 M3×40	660	880	3423	3423										
4-302-24	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M3×45	600	850	3423	3423										
4-302-25	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M3×50	650	930	3423	3423										
4-302-26	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M4×4	630	740	3423	3423										
4-302-27	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M4×5	600	680	3423	3423										
4-302-28	六角穴付きボルト ステンレス 75本入 M4×6	600	760	3423	3423										
4-302-29	六角穴付きボルト ステンレス 75本入 M4×8	600	790	3423	3423										
4-302-30	六角穴付きボルト ステンレス 75本入 M4×10	600	810	3423	3423										
4-3023-01	スナップカップ(サンプル瓶)No.30 20mL 0202-06	12,200	13,600	1920	1920										
4-3023-02	スナップカップ(サンプル瓶)No.35 25mL 0202-07	15,000	17,200	1920	1920										
4-3023-03	スナップカップ(サンプル瓶)No.40 40mL 0202-08	11,000	12,100	1920	1920										
4-3023-04	スナップカップ(サンプル瓶)No.50 60mL 0202-09	14,400	16,500	1920	1920										
4-302-31	六角穴付きボルト ステンレス 75本入 M4×12	600	850	3423	3423										
4-302-32	六角穴付きボルト ステンレス 60本入 M4×15	600	800	3423	3423										
4-302-33	六角穴付きボルト ステンレス 60本入 M4×20	600	910	3423	3423										
4-302-34	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M4×25	600	900	3423	3423										
4-302-35	六角穴付きボルト ステンレス 40本入 M4×30	640	840	3423	3423										
4-302-36	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M4×35	630	840	3423	3423										
4-302-37	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M4×40	600	720	3423	3423										
4-302-38	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M4×45	700	860	3423	3423										
4-302-39	六角穴付きボルト ステンレス 20本入 M4×50	600	770	3423	3423										
4-302-41	六角穴付きボルト ステンレス 40本入 M5×6	640	730	3423	3423										
4-302-42	六角穴付きボルト ステンレス 50本入 M5×8	600	850	3423	3423										
4-302-43	六角穴付きボルト ステンレス 45本入 M5×10	630	790	3423	3423										
4-302-44	六角穴付きボルト ステンレス 45本入 M5×12	630	830	3423	3423										
4-302-45	六角穴付きボルト ステンレス 45本入 M5×15	630	920	3423	3423										
4-302-46	六角穴付きボルト ステンレス 40本入 M5×20	640	950	3423	3423										
4-302-47	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M5×25	630	960	3423	3423										
4-302-48	六角穴付きボルト ステンレス 30本入 M5×30	660	940	3423	3423										
4-302-49	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M5×35	650	930	3423	3423										
4-302-50	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M5×40	700	1,000	3423	3423										
4-302-51	六角穴付きボルト ステンレス 20本入 M5×45	600	930	3423	3423										
4-302-52	六角穴付きボルト ステンレス 20本入 M5×50	640	1,010	3423	3423										
4-302-53	六角穴付きボルト ステンレス 20本入 M6×6	640	870	3423	3423										
4-302-54	六角穴付きボルト ステンレス 30本入 M6×8	600	880	3423	3423										
4-302-55	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M6×10	630	900	3423	3423										
4-302-56	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M6×12	630	950	3423	3423										
4-302-57	六角穴付きボルト ステンレス 35本入 M6×15	630	1,020	3423	3423										
4-302-58	六角穴付きボルト ステンレス 30本入 M6×20	600	1,000	3423	3423										
4-302-59	六角穴付きボルト ステンレス 25本入 M6×25	600	970	3423											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-3063-01	LED小型表示灯 赤 NE-24A-R	3,580	3,680	3397	3397										
4-3063-02	LED小型表示灯 黄 NE-24A-Y	3,580	3,680	3397	3397										
4-3063-03	LED小型表示灯 緑 NE-24A-G	3,980	4,090	3397	3397										
4-3063-04	LED小型表示灯 青 NE-24A-B	3,980	4,090	3397	3397										
4-3063-05	LED小型表示灯 白 NE-24A-C	3,980	4,090	3397	3397										
4-3074-01	水差し・スポイトセット KE26-202S	100	120									297			
4-3080-01	比重瓶 ビクメーター 25mL 055520-025	23,000	25,300	843	843										
4-3080-02	比重瓶 ビクメーター 50mL 055520-050	23,000	25,300	843	843										
4-3099-01	ガスバリアチャック袋(高密封特殊チャック) 40枚入 (チャック付き平袋) T310W160	3,400	3,800	1392	1392										
4-3099-31	ガスバリアチャック袋 T310W160(減菌済み) 40枚入	5,400	5,900	1392	1392										
4-3100-01	ガスバリアチャック袋(高密封特殊チャック)(自立スタンディングパウチ袋) 50枚入 HSC160-ST	2,200	2,400	1392	1392										
4-3100-02	ガスバリアチャック袋(高密封特殊チャック)(自立スタンディングパウチ袋) 50枚入 HSC200-ST	3,200	3,500	1392	1392										
4-3100-03	ガスバリアチャック袋(高密封特殊チャック)(自立スタンディングパウチ袋) 50枚入 HSC300-ST	6,400	7,000	1392	1392										
4-3100-04	ガスバリアチャック袋(高密封特殊チャック)(自立スタンディングパウチ袋) 50枚入 HSC340-ST	7,600	8,400	1392	1392										
4-3100-31	ガスバリアチャック袋 HSC160-ST (減菌済み) 50枚入	3,470	3,800	1392	1392										
4-3100-32	ガスバリアチャック袋 HSC200-ST (減菌済み) 50枚入	5,040	5,500	1392	1392										
4-3100-33	ガスバリアチャック袋 HSC300-ST (減菌済み) 50枚入	10,080	11,200	1392	1392										
4-3100-34	ガスバリアチャック袋 HSC340-ST (減菌済み) 50枚入	11,970	13,200	1392	1392										
4-3118-32	アズワン前処理カートリッジキット 活性炭あり AHK-1	59,000	59,300	1608	1608										
4-3209-01	グローブボックス用手袋	2,800	3,230	1148	1148										
4-3349-01	ガス検知管 12ZSC	2,200	2,400	3428	3428										
4-3350-01	NSCP-03FH/NSP-03FH用HEPAフィルタ	28,000	54,000	3133	3133	446				348					
4-3350-03	NSCP-03KH/NSP-03KH用プレフィルタ	10,000	12,000	3133	3133	446				348					
4-3351-11	NSCP-03KH/NSP-03KH用HEPAフィルタ	28,000	54,000	3133	3133	446				348					
4-3478-01-66	体組成計 レンタル30日(3ヵ月契約) Inbody770	250,000	100,000			2094							90		
4-3506-04	テレワーク用小物 UT-4754-GL	3,500	4,000	2619	2619										
4-3509-02	防災用簡易ライト 防災用簡易ライト 3本入	620	750	3061	3061										
4-3509-03	防災用簡易ライト 災害備蓄用ライト48時間	350	430	3061	3061										
4-3537-01	静電気測定器 TM-291	54,200	58,500	3312	3312										
4-3601-01	備蓄用アルカリ防災電池 単三形(小箱)40本入	2,080	2,200	2535	2535										
4-3601-02	備蓄用アルカリ防災電池 単三形(ケース)480本入	22,900	24,200	2535	2535										
4-3602-02	備蓄用アルカリ防災電池 単四形(ケース)960本入	45,800	48,300	2535	2535										
4-3603-01	備蓄用アルカリ防災電池 充電器+電池(6本)セット	1,780	1,920	2535	2535										
4-3603-02	備蓄用アルカリ防災電池 充電器+電池(6本)セット 40セット入	67,600	72,900	2535	2535										
4-3604-01	折りたたみローテーブル L-TB-B	1,880	1,970	1028	1028										
4-3604-02	折りたたみローテーブル L-TB-WN	1,880	1,970	1028	1028										
4-3605-01	防塵型LEDライト 180F 米国防塵	66,800	74,700	3062	3062										
4-3606-01	防塵型LEDヘッドライト O54X IEC防塵	10,800	11,400	3063	3063										
4-3646-01	シリカゲルシート UF-SIX57	3,300	5,000	1187	1187										
4-3647-01	シリカゲル&活性炭シート UF-SAX57	3,500	5,400	1187	1187										
4-3665-01	耐薬品手袋 アルファテック 38-514 L	14,400	11,500	2884	2884										
4-3744-01	牛革手袋 V-718 M	850	750	2928	2928										
4-3745-01	牛革手袋 V-715 S	1,400	1,200	2928	2928										
4-3745-03	牛革手袋 V-715 L	1,400	1,200	2928	2928										
4-3755-11	HPLC安全キャップ 抽出用 M 505-01	10,000	11,000	1848	1848										
4-378-01	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 2mL 10本入	5,390	6,150	1926	1926	345									
4-378-02	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 5mL 10本入	5,530	6,230	1926	1926	345									
4-378-03	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 10mL 10本入	5,730	6,550	1926	1926	345									
4-378-04	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 15mL 10本入	5,860	6,590	1926	1926	345									
4-378-05	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 20mL 10本入	5,900	6,610	1926	1926	345									
4-378-06	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 50mL 10本入	7,020	7,450	1926	1926	345									
4-3786-03	プラスチック秤量皿ロト ASWF2M 50個入	28,000	29,600	2155	2155										
4-3786-07	プラスチック秤量皿ロト DPWF-PP1-S 50個入	15,500	16,600	2155	2155										
4-3786-10	プラスチック秤量皿ロト DPWF-PP4-XL 10個入	22,500	24,200	2155	2155										
4-3816-01	ラボクリーンブラシ 6267296 10本入	6,200	6,600	2703	2703										
4-3816-02	ラボクリーンブラシ 6267295 10本入	6,900	7,200	2703	2703										
4-3816-03	ラボクリーンブラシ 6267294 10本入	7,300	7,700	2703	2703										
4-3881-01	デジタル薄型スター DFS-1500	18,600	19,700	233	233										
4-3896-01	簡易グローブボックス TGB880	38,000	39,700	1144	1144										
4-3921-01	多層カーボンナノチューブ分散液 L01-01	13,500	14,800	2367	2367										
4-3921-02	多層カーボンナノチューブ分散液 L01-02	13,500	14,800	2367	2367										
4-3921-03	多層カーボンナノチューブ分散液 L02-01	6,800	8,200	2367	2367										
4-3921-04	多層カーボンナノチューブ分散液 L02-02	6,800	8,200	2367	2367										
4-3921-05	多層カーボンナノチューブ分散液 L02-03	6,800	8,200	2367	2367										
4-3942-01	ステンレスフィルターハウジング ST-1-34	118,000	136,000	1623	1623										
4-3942-02	ステンレスフィルターハウジング ST-2-34	144,000	166,000	1623	1623										
4-3969-02	ノンフロンチラー RC2 GREEN basic	530,000	630,000	107	107										
4-3969-03	ノンフロンチラー RC2 GREEN control	690,000	831,000	107	107										
4-3986-01	ホワイトボードシートセット KAN-SET1	11,500	12,700	2593	2593										
4-3986-02	ホワイトボードシートセット KAN-SET2	8,600	9,460	2593	2593										
4-3986-03	ホワイトボードシートセット KAN-SET3	5,600	6,190	2593	2593										
4-3987-01	ホワイトボードシートセット HAGA-SET1	11,500	12,700	2593	2593										
4-3987-02	ホワイトボードシートセット HAGA-SET2	8,600	9,460	2593	2593										
4-3987-03	ホワイトボードシートセット HAGA-SET3	5,600	6,190	2593	2593										
4-3988-01	ホワイトボードシートセット FEW-TSET1	18,000	19,800	2593	2593										
4-3988-02	ホワイトボードシートセット FEW-TSET2	13,000	14,400	2593	2593										
4-3988-03	ホワイトボードシートセット FEW-TSET3	8,000	8,820	2593	2593										
4-4060-01	マグネットスクリーン WBS-2L	9,500	10,500	2592	2592										
4-4060-02	マグネットスクリーン WBS-2M	6,300	6,940	2592	2592										
4-4067-01	無給油エアモーター式工場扇 AFF-18NL	86,400	108,000	3047	3047										
4-4067-02	無給油エアモーター式工場扇 AFD-18NL	114,000	108,000	3047	3047										
4-4098-02	書き込みスベ-ス付識別バンド S-2934 1000個入	31,000	29,800	3410	3410										
4-4148-01	シリコンフィルター SYNNO101MNXX204 100個入	12,100	12,800	1670	1670										
4-4169-01	センサーキット KS0349	14,900	16,200	2560	2560										
4-4170-01	KEYESTUDIO Arudino Uno スターターセット KS0069	7,800	8,360	2560	2560										
4-4171-01	KEYESTUDIO Arudino Uno KS0001	3,900	4,160	2560	2560										
4-4174-01	化学防護手袋 A10000	12,500	13,750	2896	2896										
4-4176-01	ポリ角容器グレー PK5000N-5	1,350	1,400	1840	1840										
4-418-01	分割シャーレ 2分割 500枚入 25384-304	34,900	40,200	1299	1299										
4-4237-01	足踏み消毒ポンプスタンド FPS-101W	19,500	20,500	2680	2680										
4-4237-02	足踏み消毒ポンプスタンド FPS-201BL(キッズ用)	18,000	18,900	2680	2680										
4-4237-03	足踏み消毒ポンプスタンド FPS-JB01W	2,500	2,630	2680	2680										
4-4237-04	足踏み消毒ポンプスタンド FPS-HG01CR	3,900	4,100	2680	2680										
4-4291-01	医療・理化学洗浄剤 RCO4	6,820	7,750	2670	2670										
4-4292-01	医療・理化学洗浄剤 RCO1	6,650	7,350	2670	2670										
4-4301-01	MEISTER'ンセット 3-AXAL-BIO-MED	14,000	15,400	2202	2202										
4-4301-02	MEISTER'ンセット 5-AXAL-BIO-MED	14,000	15,400	2202	2202										
4-4301-03	MEISTER'ンセット 7-AXAL-BIO-MED	14,000	15,400	2202	2202										
4-4302-01	養生クッションマット B-906	1,650	2,070	2618	2618										
4-4302-02	養生クッションマット B-907	3,200	4,010	2618	2618										
4-4303-01	多目的ゴムネット CGN-566	1,300	1,560	2626	2626										
4-4303-02	多目的ゴムネット CGN-1012	3,510	4,220	2											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-4530-04	キャップレス油性ペン 146-N-A05-P04-A08	860	950	2610	2610										
4-4531-01	キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-P02-A08	860	950	2610	2610										
4-4531-02	キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-P03-A08	860	950	2610	2610										
4-4535-01	ワークテーブル WT1612L AJ O/P	146,200	187,000	1027	1027										
4-4535-02	ワークテーブル WT1612R AJ O/P	170,700	218,000	1027	1027										
4-4535-03	ワークテーブル 120度 AJ OWPW	162,200	208,000	1027	1027										
4-4536-01	デスク STDNL1810H1 OW/PW	120,300	155,000	1027	1027										
4-4536-02	デスク STDNL1812H1 OW/PW	129,500	167,000	1027	1027										
4-4536-03	デスク STDNL1814H1 OW/PW	149,900	193,000	1027	1027										
4-4536-04	デスク STDNL1816H1 OW/PW	163,700	210,000	1027	1027										
4-4536-05	デスク STDNL1818H1 OW/PW	180,200	231,000	1027	1027										
4-4537-01	チェア ELA2-500MH2-BSA 肘無ブラック	130,900	146,000	1033	1033										
4-4537-02	チェア ELA2-510MH2-BSA L肘Jブラック	145,200	162,000	1033	1033										
4-4537-03	チェア ELA2-540MH2-BSA FAJ肘ブラック	154,100	172,000	1033	1033										
4-4538-01	チェア CR2A-230CBB-A PA BK/BK	61,000	66,200	1031	1031										
4-4538-02	チェア CR2A-220CBB-R PA BK/BK	57,500	62,500	1031	1031										
4-4538-03	チェア CR2A-210CBB-L PA BK/BK	60,200	66,100	1031	1031										
4-4538-04	チェア CR2A-200CBB-N PA BK/BK	45,900	50,200	1031	1031										
4-4538-05	チェア CR2A-230CBB-A PU BK/BK	62,200	67,500	1031	1031										
4-4538-06	チェア CR2A-220CBB-R PU BK/BK	58,700	63,800	1031	1031										
4-4538-07	チェア CR2A-210CBB-L PU BK/BK	61,400	67,400	1031	1031										
4-4538-08	チェア CR2A-200CBB-N PU BK/BK	47,100	51,500	1031	1031										
4-4573-01	共栓三角フラスコ 50mL(TS2)TSF-50-SCI	2,600	2,900	2001	2001										
4-4573-02	共栓三角フラスコ 100mL(TS2)TSF-100-SCI	2,600	3,000	2001	2001										
4-4573-03	共栓三角フラスコ 200mL(TS2)TSF-200-SCI	3,050	3,200	2001	2001										
4-4573-04	共栓三角フラスコ 300mL(TS2)TSF-300-SCI	3,300	3,500	2001	2001										
4-4573-05	共栓三角フラスコ 500mL(TS2)TSF-500-SCI	4,200	4,700	2001	2001										
4-4573-06	共栓三角フラスコ 1,000mL(TS3)TSF-1L-SCI	8,100	9,000	2001	2001										
4-4576-01	200uLフィルターチップ 1252P-703CS	11,500	12,300	1464	1464										
4-4576-02	200uLフィルターチップ 1252P-801CS	13,300	14,100	1464	1464										
4-4587-01	超音波ドットライン溶着器 L-GP-01	58,000	62,300	2502	2502										
4-4668-01	光硬化型接着剤 NBUV1000	13,600	37,800	2431	2431										
4-4668-02	光硬化型接着剤 NBUV2000	16,600	36,100	2431	2431										
4-4668-03	光硬化型接着剤 NBUV3000	8,800	19,200	2431	2431										
4-4668-04	光硬化型接着剤 NBUV4000	10,200	18,900	2431	2431										
4-4670-01	導電性接着剤 NB7000-5	39,600	52,800	2430	2430										
4-4670-02	導電性接着剤 NB7400	51,600	66,600	2430	2430										
4-4672-01	放熱用接着剤 NB5000	36,600	50,000	2428	2428										
4-4674-01	汎用接着剤 NB3000	9,900	18,700	2427	2427										
4-4674-02	汎用接着剤 NB3200	9,200	19,200	2427	2427										
4-4698-01	消毒液スプレーモップ HM40	14,500	18,800	2768	2768										
4-4698-11	消毒液スプレーモップ 交換用ワイバー(1枚)	3,000	4,000	2768	2768										
4-4698-12	消毒液スプレーモップ 交換用ワイバー(12枚入)	31,000	35,400	2768	2768										
4-4702-01	POM球 POM 1/8	2,320	2,510	2381	2381										
4-4702-02	POM球 POM 5/32	2,480	2,690	2381	2381										
4-4702-03	POM球 POM 3/16	2,580	2,790	2381	2381										
4-4702-04	POM球 POM 7/32	2,780	3,010	2381	2381										
4-4702-05	POM球 POM 1/4	1,990	2,160	2381	2381										
4-4702-06	POM球 POM 9/32	2,270	2,460	2381	2381										
4-4702-07	POM球 POM 5/16	2,200	2,380	2381	2381										
4-4702-08	POM球 POM 3/8	2,720	2,940	2381	2381										
4-4702-09	POM球 POM 7/16	2,300	2,490	2381	2381										
4-4702-10	POM球 POM 1/2	2,390	2,590	2381	2381										
4-4702-11	POM球 POM 5/8	2,200	2,490	2381	2381										
4-4702-12	POM球 POM 3/4	2,580	2,920	2381	2381										
4-4702-13	POM球 POM 7/8	3,700	4,190	2381	2381										
4-4702-14	POM球 POM 1	2,650	3,000	2381	2381										
4-4703-01	PE球 PE 1/8	3,900	4,300	2381	2381										
4-4703-02	PE球 PE 5/32	4,200	4,620	2381	2381										
4-4703-03	PE球 PE 3/16	4,400	4,840	2381	2381										
4-4703-04	PE球 PE 7/32	4,600	5,060	2381	2381										
4-4703-05	PE球 PE 1/4	2,850	3,140	2381	2381										
4-4703-06	PE球 PE 5/16	3,280	3,610	2381	2381										
4-4703-07	PE球 PE 3/8	3,640	4,010	2381	2381										
4-4703-08	PE球 PE 1/2	3,970	4,370	2381	2381										
4-4703-09	PE球 PE 5/8	2,450	2,820	2381	2381										
4-4703-10	PE球 PE 3/4	3,640	4,190	2381	2381										
4-4703-11	PE球 PE 7/8	5,000	5,750	2381	2381										
4-4703-12	PE球 PE 1	3,200	3,690	2381	2381										
4-4713-01	ELISAキット E-OSEL-H0005	70,000	81,000	1777	1777										
4-4713-02	ELISAキット E-OSEL-H0006	70,000	81,000	1777	1777										
4-4763-01	静電気防止フタ 6267404	2,100	2,200	534	534										
4-4771-01	角形ウェットフィルム膜厚計 SP4000	14,300	15,500	858	858										
4-4814-01	飲料水分析用EPAナノイアル・VOC/VOA用 3112-40ml 72本入	17,900	16,800	712	712										
4-4815-01	スルーフッティング・PP製 02116-PP00-004 10個入	700	740	2306	2306										
4-4815-02	スルーフッティング・PP製 02332-PP00-004 10個入	700	740	2306	2306										
4-4815-04	スルーフッティング・PP製 02532-PP00-004 10個入	800	840	2306	2306										
4-4815-05	スルーフッティング・PP製 02316-PP00-004 10個入	800	840	2306	2306										
4-4815-06	スルーフッティング・PP製 0214-PP00-004 10個入	800	840	2306	2306										
4-4815-07	スルーフッティング・PP製 02STY-PP00-004 10個入	900	950	2306	2306										
4-4816-01	スルーフッティング・PP製 04116-PP00-004 10個入	800	840	2306	2306										
4-4816-02	スルーフッティング・PP製 04332-PP00-004 10個入	800	840	2306	2306										
4-4816-04	スルーフッティング・PP製 04532-PP00-004 10個入	900	950	2306	2306										
4-4816-06	スルーフッティング・PP製 0414-PP00-004 10個入	900	950	2306	2306										
4-4817-01	スルーフッティング・PVDF製 02116-KY01-000 10個入	1,500	1,600	2298	2298										
4-4817-02	スルーフッティング・PVDF製 02332-KY01-000 10個入	1,500	1,600	2298	2298										
4-4817-04	スルーフッティング・PVDF製 02532-KY01-000 10個入	1,500	1,600	2298	2298										
4-4817-05	スルーフッティング・PVDF製 02316-KY01-000 10個入	1,500	1,600	2298	2298										
4-4817-06	スルーフッティング・PVDF製 0214-KY01-000 10個入	1,500	1,600	2298	2298										
4-4817-07	スルーフッティング・PVDF製 02P-KY01-000 10個入	1,500	1,600	2298	2298										
4-4818-01	スルーフッティング・PVDF製 04116-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4818-02	スルーフッティング・PVDF製 04332-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4818-03	スルーフッティング・PVDF製 0418-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4818-04	スルーフッティング・PVDF製 04532-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4818-05	スルーフッティング・PVDF製 04316-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4818-06	スルーフッティング・PVDF製 0414-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4818-07	スルーフッティング・PVDF製 04P-KY01-000 10個入	1,700	1,800	2298	2298										
4-4847-04	植物培養容器 C215-250EA 250個入	45,000	42,300	1320	1320										
4-4911-04	細胞培養フラスコ・無処理 10861-582	19,000	19,900	1310	1310										
4-498-01	引掛形コードコネクタボディ(60A・100A) 3624RW	9,000	9,540	3412	3412										
4-498-02	引掛形コードコネクタボディ(60A・100A) 4624RW	9,870	10,460	3412	3412										
4-498-03	引掛形コードコネクタボディ(60A・100A) 4664RW	11,050	11,720	3412</											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-506-06	引掛形コードコネクタボディ(30A) 4324N	2,410	2,560	3398	3398										
4-506-08	引掛形コードコネクタボディ(30A) 4324R	2,830	2,990	3398	3398										
4-506-09	引掛形コードコネクタボディ(30A) 4324R-L15	2,830	2,990	3398	3398										
4-506-10	引掛形コードコネクタボディ(30A) 4364R	3,640	3,850	3398	3398										
4-5068-01	不織布ウェア3点セット M	400	440	2956	2956										
4-5068-02	不織布ウェア3点セット L	400	440	2956	2956										
4-5068-03	不織布ウェア3点セット LL	400	440	2956	2956										
4-5068-04	不織布ウェア3点セット 3L	400	440	2956	2956										
4-5092-01	LEDサイクルライト 07-8395	1,000	1,330	2552	2552										
4-5094-13	CPセレクト IPCC08018-10	34,000	36,400	1455	1455										
4-5094-14	CPセレクト IPCC08022-10	34,000	36,400	1455	1455										
4-5094-15	CPセレクト IPCC08020-10	43,000	46,000	1455	1455										
4-5094-16	CPセレクト IPCC08003-10	43,000	46,000	1455	1455										
4-5094-17	CPセレクト IPHC08000	4,800	5,000	1455	1455										
4-5094-18	CPセレクト IPHC08001	4,800	5,000	1455	1455										
4-5115-11	メンブレン式微細気泡散気ディスク φ268×60mm DF-270	5,800	7,500	-	-										
4-5150-01	リマス試験紙 001.5 Blue 5mφ-ル入	2,080	2,180	1750	1750										
4-5150-02	リマス試験紙 002.5 Nutral 5mφ-ル入	2,080	2,180	1750	1750										
4-5150-03	リマス試験紙 003.5 Red 5mφ-ル入	2,080	2,180	1750	1750										
4-5151-01	硫化物インジケータ 017.1	3,680	4,100	705	705										
4-5151-02	硫化物インジケータ 017.5	2,000	2,190	705	705										
4-5152-01	油中水分試験紙 036.10 200枚入	13,000	14,300	621	621										
4-5153-01	ヨウ素試験紙 018.1	900	990	1752	1752										
4-5153-02	ヨウ素試験紙 018.5	550	600	1752	1752										
4-5154-01	よう化カリウムでんぶん試験紙 019.1	900	990	1752	1752										
4-5154-02	よう化カリウムでんぶん試験紙 019.5	550	600	1752	1752										
4-5156-01	ND 20 カリブパイアル 100mL 6231858 本体 88本入	10,500	11,400	1930	1930										
4-5172-06	空調服用ファンセット PKFFSETB	22,500	23,200	3197	3197										
4-5191-02	ガラスビーズ UB-1820S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-03	ガラスビーズ UB-1921S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-04	ガラスビーズ UB-2022S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-05	ガラスビーズ UB-2123S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-06	ガラスビーズ UB-2224S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-07	ガラスビーズ UB-2325S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-08	ガラスビーズ UB-2426S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5191-09	ガラスビーズ UB-2527S 25kg	150,000	160,000	341	341										
4-5203-01	カイロ S3873-07	350	390	2623	2623										
4-5204-01	カイロ S3873-09	350	390	2623	2623										
4-5204-02	カイロ S3873-10	300	330	2623	2623										
4-5246-01	折り畳みバスケット 10306000BR	4,400	4,350	1991	1991										
4-5264-02	万能探水器 S-4L	165,000	180,000	712	712										
4-5264-03	万能探水器 S-5L	245,000	265,000	712	712										
4-5301-11	FRPバット 248×202×45mm HF-1705	2,040	2,240	1884	1884										
4-5301-12	FRPバット 268×207×51mm HF-1706	2,150	2,360	1884	1884										
4-5301-13	FRPバット 298×231×58mm HF-1707	2,360	2,590	1884	1884										
4-5301-14	FRPバット 325×255×61mm HF-1708	2,470	2,710	1884	1884										
4-5301-15	FRPバット 355×267×67mm HF-1709	2,810	3,080	1884	1884										
4-5301-16	FRPバット 410×295×71mm HF-1710	3,070	3,360	1884	1884										
4-5301-17	FRPバット 482×336×87mm HF-1711	3,860	4,240	1884	1884										
4-5301-18	FRPバット 579×366×101mm HF-1712	4,960	5,450	1884	1884										
4-5301-19	FRPバット 581×424×117mm HF-1713	8,570	9,420	1884	1884										
4-5301-20	FRPバット 637×424×156mm HF-1714	10,570	11,660	1884	1884										
4-5388-02	ナノテククリーン E0200-M(手のひらコート)	6,350	7,620	3225	3225										
4-5388-03	ナノテククリーン E0200-L(手のひらコート)	6,350	7,620	3225	3225										
4-5388-04	ナノテククリーン E0200-XL(手のひらコート)	6,350	7,620	3225	3225										
4-5388-11	ナノテククリーン E0200-S(手のひらコート)	6,350	7,620	3225	3225										
4-5400-03	LB培地作成試薬 T7293-250G	12,100	15,100	1786	1786										
4-5400-04	LB培地作成試薬 T7293-1KG	46,500	58,000	1786	1786										
4-5401-02	遮光容器 PW500B-50	13,000	13,300	1823	1823										
4-5402-01	遮光スプレー容器 ps100B-50 10個入	2,850	2,920	1900	1900										
4-5402-02	遮光スプレー容器 ps500B-50 10個入	4,600	4,170	1900	1900										
4-5403-01	ブッシュ式スプレー容器 10本 ps050-50	2,100	2,670	1900	1900										
4-5403-02	ブッシュ式スプレー容器 10本 s100-50	2,400	2,470	1900	1900										
4-5426-01	充電式卓上機 MUR005GRM	86,900	95,600	1562	1562										
4-5427-01	デジタルノギス 19995	8,400	9,910	894	894										
4-5427-02	デジタルノギス 19996	12,500	14,750	894	894										
4-5456-01	サーモグラフィカメラ Pivot-IR	126,000	118,000							123					
4-5457-01	赤外線サーモグラフィ T-Cam 300	198,000	170,000							123					
4-5651-01	ステンレス加圧容器液面計付 10L TK10RSJ-LG	71,000	76,000	1976	1976										
4-5651-02	ステンレス加圧容器液面計付 18L TK18RSJ-LG	76,000	81,000	1976	1976										
4-571-01	小型ビーズバス(アルミ槽) BBH-M100	108,000	116,000	151	151										
4-571-02	小型ビーズバス(アルミ槽) BBH-K100	105,000	112,000	151	151										
4-580-01	アラームオプション プザー(スタンド付) UP03A-100AS	8,950	9,300	38	38										
4-597-01	インキュベーションネオシェーカー(HOT&COOL) ICNS-LR	350,000	371,000	284	284										
4-597-01-22	インキュベーションネオシェーカー(HOT&COOL) 出荷前点検検査書付 ICNS-LR	360,000	381,000	284	284										
4-741-01	ボルテックスミキサー GHW-3000	37,300	39,000	273	273										
4-745-01	デジタルドライデシケータ H-Series 574×524×1765mm TDD-H600SP	279,000	286,000	1165	1165										
4-745-02	デジタルドライデシケータ H-Series 574×524×1765mm TDD-H600SS	296,000	304,000	1165	1165										
4-745-03	デジタルドライデシケータ H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WP	530,000	540,000	1165	1165										
4-745-04	デジタルドライデシケータ H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WS	565,000	575,000	1165	1165										
4-745-11	デジタルドライデシケータ H-Series 574×524×1765mm TDD-H600SPC	288,000	295,000	1165	1165										
4-745-12	デジタルドライデシケータ H-Series 574×524×1765mm TDD-H600SSC	304,000	311,000	1165	1165										
4-745-13	デジタルドライデシケータ H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WPC	538,000	548,000	1165	1165										
4-745-14	デジタルドライデシケータ H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WSC	571,000	581,000	1165	1165										
4-746-01	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1067mm TDD-S600CP	169,000	176,000	1164	1164										
4-746-02	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1067mm TDD-S600CS	187,000	194,000	1164	1164										
4-746-03	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1132mm TDD-S600CKP	177,000	184,000	1164	1164										
4-746-04	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1132mm TDD-S600CKS	194,000	201,000	1164	1164										
4-746-05	デジタルドライデシケータ S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WP	408,000	416,000	1164	1164										
4-746-06	デジタルドライデシケータ S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WS	441,000	449,000	1164	1164										
4-746-11	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1067mm TDD-S600CPC	179,000	186,000	1164	1164										
4-746-12	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1067mm TDD-S600CSC	195,000	202,000	1164	1164										
4-746-13	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1132mm TDD-S600CKPC	186,000	193,000	1164	1164										
4-746-14	デジタルドライデシケータ S-Series 574×524×1132mm TDD-S600CKSC	203,000	210,000	1164	1164										
4-746-15	デジタルドライデシケータ S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WPC	415,000	423,000	1164	1164										
4-746-16	デジタルドライデシケータ S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WSC	449,000	457,000	1164	1164										
4-747-01	デジタルドライデシケータ(H-Series) NDD-H600	303,000	309,000	1155	1155										
4-747-02	デジタルドライデシケータ(H-Series) NDD-H900	266,000	272,000	1155	1155										
4-747-03	デジタルドライデシケータ(H-Series) NDD-H1200	524,000	532,000	1155	1155										
4-748-01	デジタルドライデシケータ(S-Series) NDD-S600	248,000	253,000	1155	1155</										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ズ2016 頁	サニーフ ズ2020 頁	設備2022 頁	アズビ ア2023 頁	アズツ ール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
4-806-12	充電式インバクトドライバー 本体 黒セット TD162DRQXB	67,400	79,600	2544	2544										
4-806-13	充電式インバクトドライバー 本体 青のみ TD162DZ	23,000	24,100	2544	2544										
4-806-14	充電式インバクトドライバー 本体 黒のみ TD162DZB	23,000	24,100	2544	2544										
4-846-11	研究用精製水ASSW-20専用コック	250	270	1409	1409			52							
4-930-01	研究用精製水 20L ASSWS-20	4,200	4,350	1409	1409			52							
5-026-01	広口T型瓶 300mL	180	230	1868	1868										
5-026-51	広口T型瓶ケース販売300mL100本入	16,500	20,500	1868	1868										
5-079-02	ミニカップ(PP製)No.10 10mL 100個入 0615-02	1,500	1,600	2072	2072										
5-079-04	ミニカップ(PP製)No.30 30mL 100個入 0615-04	2,500	2,600	2072	2072										
5-079-06	ミニカップ(PP製)No.60 60mL 100個入 0615-06	3,600	3,800	2072	2072										
5-094-04	PP容器 No.4 14mL 200本入 0204-04	8,000	8,400	1812	1812										
5-094-05	PP容器 No.5 19mL 150本入 0204-05	6,900	7,500	1812	1812										
5-094-06	PP容器 No.6 30mL 100本入 0204-06	6,200	6,400	1812	1812										
5-094-07	PP容器 No.7 50mL 75本入 0204-07	6,150	6,300	1812	1812										
5-096-01	サンプル管 No.02 透明 2.2mL 0201-01	40	46	1920	1920										
5-096-02	サンプル管 No.01 透明 3mL 0201-02	48	55	1920	1920										
5-096-03	サンプル管 No.1 透明 4mL 0201-03	60	68	1920	1920										
5-096-04	サンプル管 No.2 透明 5mL 0201-04	62	70	1920	1920										
5-096-05	サンプル管 No.3 透明 10mL 0201-05	68	78	1920	1920										
5-096-06	サンプル管 No.4 透明 14mL 0201-06	84	96	1920	1920										
5-096-07	サンプル管 No.5 透明 20mL 0201-07	104	118	1920	1920										
5-096-08	サンプル管 No.6 透明 30mL 0201-08	128	146	1920	1920										
5-096-09	サンプル管 No.7 透明 50mL 0201-09	180	204	1920	1920										
5-096-10	サンプル管 No.8 透明 110mL 0201-10	252	286	1920	1920										
5-097-01	サンプル管 No.02 褐色 2.2mL 0201-11	42	48	1920	1920										
5-097-02	サンプル管 No.01 褐色 3mL 0201-12	50	56	1920	1920										
5-097-03	サンプル管 No.1 褐色 4mL 0201-13	62	68	1920	1920										
5-097-04	サンプル管 No.2 褐色 5mL 0201-14	62	70	1920	1920										
5-097-05	サンプル管 No.3 褐色 10mL 0201-15	70	80	1920	1920										
5-097-06	サンプル管 No.4 褐色 14mL 0201-16	88	100	1920	1920										
5-097-07	サンプル管 No.5 褐色 20mL 0201-17	110	124	1920	1920										
5-097-08	サンプル管 No.6 褐色 30mL 0201-18	132	150	1920	1920										
5-097-09	サンプル管 No.7 褐色 50mL 0201-19	188	210	1920	1920										
5-097-10	サンプル管 No.8 褐色 110mL 0201-20	270	300	1920	1920										
5-098-01	スクリー管 No.02 2mL 透明 1本 0101-01	54	60	1919	1919										
5-098-02	スクリー管 No.01 3.5mL 透明 1本 0101-02	66	75	1919	1919										
5-098-03	スクリー管 No.1 4mL 透明 1本 0101-03	67	76	1919	1919										
5-098-04	スクリー管 No.2 6mL 透明 1本 0101-04	68	76	1919	1919										
5-098-05	スクリー管 No.3 9mL 透明 1本 0101-05	84	94	1919	1919										
5-098-06	スクリー管 No.4 13.5mL 透明 1本 0101-06	102	116	1919	1919										
5-098-07	スクリー管 No.5 20mL 透明 1本 0101-07	114	130	1919	1919										
5-098-08	スクリー管 No.6 30mL 透明 1本 0101-08	130	148	1919	1919										
5-098-09	スクリー管 No.7 50mL 透明 1本 0101-09	178	204	1919	1919										
5-098-10	スクリー管 No.8 110mL 透明 1本 0101-10	280	306	1919	1919										
5-098-11	スクリー管 No.7L 60mL 透明 本 0101-23	228	258	1919	1919										
5-098-12	スクリー管 No.03 1.5mL 透明 1本 0101-25	52	58	1919	1919										
5-098-51	スクリーキャップ No.02 スクリー管No.02用 1201-02	1,400	1,600	1919	1919										
5-098-52	スクリーキャップ No.10 スクリー管No.01・1用 1201-10	1,600	1,700	1919	1919										
5-098-54	スクリーキャップ No.56 スクリー管No.4・5・6用 1201-56	1,000	1,100	1919	1919										
5-098-55	スクリーキャップ No.78 スクリー管No.7・7L・8用 1201-78	1,400	1,500	1919	1919										
5-099-01	スクリー管 No.02 2mL 褐色 1本 0101-11	54	60	1919	1919										
5-099-02	スクリー管 No.01 3.5mL 褐色 1本 0101-12	69	79	1919	1919										
5-099-03	スクリー管 No.1 4mL 褐色 1本 0101-13	70	80	1919	1919										
5-099-04	スクリー管 No.2 6mL 褐色 1本 0101-14	72	82	1919	1919										
5-099-05	スクリー管 No.3 9mL 褐色 1本 0101-15	86	98	1919	1919										
5-099-06	スクリー管 No.4 13.5mL 褐色 1本 0101-16	106	122	1919	1919										
5-099-07	スクリー管 No.5 20mL 褐色 1本 0101-17	120	138	1919	1919										
5-099-08	スクリー管 No.6 30mL 褐色 1本 0101-18	138	158	1919	1919										
5-099-09	スクリー管 No.7 50mL 褐色 1本 0101-19	190	218	1919	1919										
5-099-10	スクリー管 No.8 110mL 褐色 1本 0101-20	290	318	1919	1919										
5-099-11	スクリー管 No.7L 60mL 褐色 1本 0101-24	250	284	1919	1919										
5-099-12	スクリー管 No.03 1.5mL 褐色 1本 0101-26	54	60	1919	1919										
5-100-01	ホルダー付サンプル管瓶 2.2mL(No.02) 50本入 0201-31	4,250	4,830	1920	1920										
5-100-02	ホルダー付サンプル管瓶 4mL(No.1) 50本入 0201-32	5,200	5,860	1920	1920										
5-100-03	ホルダー付サンプル管瓶 5mL(No.2) 50本入 0201-33	5,400	6,050	1920	1920										
5-100-04	ホルダー付サンプル管瓶 10mL(No.3) 30本入 0201-34	4,050	4,810	1920	1920										
5-100-05	ホルダー付サンプル管瓶 14mL(No.4) 30本入 0201-35	4,500	5,300	1920	1920										
5-100-06	ホルダー付サンプル管瓶 20mL(No.5) 20本入 0201-36	4,000	4,830	1920	1920										
5-100-07	ホルダー付サンプル管瓶 30mL(No.6) 20本入 0201-37	4,550	4,900	1920	1920										
5-101-01	ホルダー付スクリー管瓶 2mL(No.02) 50本入 0101-31	4,800	5,240	1919	1919										
5-101-02	ホルダー付スクリー管瓶 4mL(No.1) 50本入 0101-32	5,450	6,120	1919	1919										
5-101-03	ホルダー付スクリー管瓶 6mL(No.2) 50本入 0101-33	5,550	6,240	1919	1919										
5-101-04	ホルダー付スクリー管瓶 9mL(No.3) 30本入 0101-34	4,700	5,470	1919	1919										
5-101-05	ホルダー付スクリー管瓶 13.5mL(No.4) 30本入 0101-35	5,250	6,140	1919	1919										
5-101-06	ホルダー付スクリー管瓶 20mL(No.5) 20本入 0101-36	4,350	5,250	1919	1919										
5-101-07	ホルダー付スクリー管瓶 30mL(No.6) 20本入 0101-37	4,700	5,020	1919	1919										
5-105-01	ミニバイアル 0.3mL 12本入 MV-03	42,700	47,100	1938	1938										
5-105-02	ミニバイアル 1mL 12本入 MV-10	44,400	48,900	1938	1938										
5-105-03	ミニバイアル 3mL 12本入 MV-30	49,500	54,500	1938	1938										
5-105-04	ミニバイアル 5mL 12本入 MV-50	52,200	57,500	1938	1938										
5-105-05	ミニバイアル 10mL 12本入 MV-100	69,500	76,600	1938	1938										
5-1076-12	18-8ステンレスピンセット No.204	2,300	2,480	2204	2204										
5-1076-15	18-8ステンレスピンセット No.206	2,350	2,510	2204	2204										
5-1076-21	18-8ステンレスピンセット No.202	2,200	2,370	2204	2204										
5-1104-01	ピンセットケース(蓋付き) 275×193×135mm PS-1	17,100	18,900	2208	2208										
5-1104-02	ピンセットケース(蓋付き) 275×150×110mm PS-2	15,400	17,000	2208	2208										
5-1105-01	ピンセットケース(蓋付き) 275×206×40mm PC-1	15,400	17,000	2208	2208										
5-111-01	バイアル瓶 No.1 3mL 透明 100本入 0501-02	7,400	8,400	1929	1929	345									
5-111-02	バイアル瓶 No.2 5mL 透明 100本入 0501-03	8,000	9,000	1929	1929	345									
5-111-03	バイアル瓶 No.3 10mL 透明 100本入 0501-04	9,000	10,000	1929	1929	345									
5-111-04	バイアル瓶 No.4 15mL 透明 50本入 0501-05	5,500	6,200	1929	1929	345									
5-111-05	バイアル瓶 No.5 20mL 透明 50本入 0501-06	6,400	7,200	1929	1929	345									
5-111-06	バイアル瓶 No.6 30mL 透明 50本入 0501-07	6,700	7,700	1929	1929	345									
5-111-07	バイアル瓶 No.7 50mL 透明 50本入 0501-08	11,000	12,500	1929	1929	345									
5-111-08	バイアル瓶 No.8 100mL 透明 50本入 0501-09	14,500	16,500	1929	1929	345									
5-112-01	バイアル瓶用ゴム栓 スタンダード No.2~8用 1306-03	18	20	1929	1929										
5-112-02	バイアル瓶用ゴム栓 凍結乾燥用 No.2~8用 1306-07	22	24	1929	1929										
5-112-03	バイアル瓶用ゴム栓 アルミキャップ No.2~8用 1307-03	12	16	1929	1929										
5-112-09	バイアル瓶用ゴム栓 フリップキャップ(FO) No.2~8用 1307-10	18</													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ーズ2016 頁	サニーフ ーズ2020 頁	設備2022 頁	アズビュ ア2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
5-130-07	規格瓶(広口) 透明 134mL No.11	130	150	1916	1916										
5-130-08	規格瓶(広口) 透明 173mL No.12	130	150	1916	1916										
5-130-09	規格瓶(広口) 透明 206mL No.13	140	160	1916	1916										
5-130-10	規格瓶(広口) 透明 260mL No.14	190	210	1916	1916										
5-130-11	規格瓶(広口) 透明 570mL No.50	280	310	1916	1916										
5-130-21	規格瓶(広口) 透明 14mL 100本入 No.1	6,130	7,000	1916	1916										
5-130-22	規格瓶(広口) 透明 24mL 100本入 No.2	6,220	6,750	1916	1916										
5-130-23	規格瓶(広口) 透明 37.5mL 100本入 No.4	6,280	7,000	1916	1916										
5-130-24	規格瓶(広口) 透明 50mL 80本入 No.5	6,580	7,200	1916	1916										
5-130-25	規格瓶(広口) 透明 85.5mL 80本入 No.8	7,380	8,000	1916	1916										
5-130-26	規格瓶(広口) 透明 108mL 50本入 No.10	5,060	5,600	1916	1916										
5-130-27	規格瓶(広口) 透明 134mL 50本入 No.11	5,700	6,250	1916	1916										
5-130-28	規格瓶(広口) 透明 173mL 50本入 No.12	5,700	6,350	1916	1916										
5-130-29	規格瓶(広口) 透明 206mL 50本入 No.13	6,100	6,750	1916	1916										
5-130-30	規格瓶(広口) 透明 260mL 30本入 No.14	5,080	5,500	1916	1916										
5-130-31	規格瓶(広口) 透明 570mL 24本入 No.50	5,940	6,400	1916	1916										
5-131-01	細口規格瓶 LT-15 褐色 15mL 100本入 0608-01	9,600	10,000	1914	1914										
5-131-02	細口規格瓶 LT-30 褐色 30mL 100本入 0608-02	9,400	9,800	1914	1914										
5-131-03	細口規格瓶 LT-60 褐色 60mL 100本入 0608-03	10,400	11,000	1914	1914										
5-131-04	細口規格瓶 LT-100 褐色 100mL 100本入 0608-04	10,600	11,200	1914	1914										
5-131-11	細口規格瓶 TK-10 透明 10mL 100本入 0608-10	11,000	12,400	1914	1914										
5-131-12	細口規格瓶 TK-20 透明 20mL 100本入 0608-11	11,800	13,000	1914	1914										
5-131-13	細口規格瓶 TK-30 透明 30mL 100本入 0608-05	13,000	14,000	1914	1914										
5-131-14	細口規格瓶 TK-60 透明 60mL 100本入 0608-06	14,200	15,800	1914	1914										
5-131-15	細口規格瓶 TK-100 透明 100mL 100本入 0608-07	15,400	17,000	1914	1914										
5-134-01	スポイド瓶(角型ガラス製) S-10 透明 10mL 0810-01	440	470	1941	1941										
5-134-02	スポイド瓶(角型ガラス製) S-20 透明 20mL 0810-02	450	480	1941	1941										
5-134-03	スポイド瓶(角型ガラス製) S-30 透明 30mL 0810-03	480	510	1941	1941										
5-134-04	スポイド瓶(角型ガラス製) S-60 透明 60mL 0810-04	550	580	1941	1941										
5-135-01	スポイド瓶(角型ガラス製) S-10 褐色 10mL 0810-06	430	460	1941	1941										
5-135-02	スポイド瓶(角型ガラス製) S-20 褐色 20mL 0810-07	440	470	1941	1941										
5-135-03	スポイド瓶(角型ガラス製) S-30 褐色 30mL 0810-08	470	500	1941	1941										
5-135-04	スポイド瓶(角型ガラス製) S-60 褐色 60mL 0810-09	530	550	1941	1941										
5-164-01	深型長バット (280×168×84mm) 28型	3,060	3,200	1943	1943	1548	402								
5-164-02	深型長バット (300×180×86mm) 30型	3,470	3,600	1943	1943	1548	402								
5-164-03	深型長バット (330×198×91mm) 33型	4,020	4,200	1943	1943	1548	402								
5-164-04	深型長バット (360×216×96mm) 36型	4,680	4,900	1943	1943	1548	402								
5-164-15	深型長バット (400×240×105mm) 40型	6,140	6,450	1943	1943										
5-164-16	深型長バット (440×264×117mm) 44型	7,810	8,200	1943	1943										
5-164-17	深型長バット (480×288×126mm) 48型	9,900	10,400	1943	1943										
5-164-18	深型長バット (520×312×134mm) 52型	11,880	12,400	1943	1943										
5-164-19	深型長バット (560×336×155mm) 56型	15,730	16,400	1943	1943										
5-164-20	深型長バット (120×72×53mm) 12型	1,020	1,070	1943	1943										
5-164-21	深型長バット (140×84×67mm) 14型	1,320	1,400	1943	1943										
5-164-22	深型長バット (160×96×73mm) 16型	1,480	1,550	1943	1943										
5-164-23	深型長バット (180×108×75mm) 18型	1,600	1,680	1943	1943										
5-164-24	深型長バット (200×120×75mm) 20型	1,820	1,900	1943	1943										
5-164-25	深型長バット (220×132×77mm) 22型	2,050	2,150	1943	1943										
5-164-26	深型長バット (240×144×81mm) 24型	2,420	2,540	1943	1943										
5-164-27	深型長バット (260×156×83mm) 26型	2,690	2,800	1943	1943										
5-165-01	浅型長バット (280×168×50mm) 28型	1,980	2,100	1943	1943										
5-165-02	浅型長バット (300×180×55mm) 30型	2,290	2,420	1943	1943										
5-165-03	浅型長バット (330×198×57mm) 33型	2,640	2,780	1943	1943										
5-165-04	浅型長バット (360×216×60mm) 36型	2,970	3,100	1943	1943										
5-165-15	浅型長バット (400×240×66mm) 40型	4,020	4,260	1943	1943										
5-165-16	浅型長バット (440×264×71mm) 44型	4,910	5,200	1943	1943										
5-165-17	浅型長バット (480×288×77mm) 48型	6,030	6,400	1943	1943										
5-165-18	浅型長バット (520×312×82mm) 52型	7,150	7,600	1943	1943										
5-165-19	浅型長バット (560×336×90mm) 56型	8,580	9,100	1943	1943										
5-165-24	浅型長バット (200×120×45mm) 20型	1,320	1,380	1943	1943										
5-165-25	浅型長バット (220×132×46mm) 22型	1,490	1,580	1943	1943										
5-165-26	浅型長バット (240×144×48mm) 24型	1,650	1,750	1943	1943										
5-165-27	浅型長バット (260×156×50mm) 26型	1,820	1,920	1943	1943										
5-166-01	ステン長バット蓋 288×176mm 28型用	1,380	1,520	1943	1943		402								
5-166-02	ステン長バット蓋 308×188mm 30型用	1,540	1,700	1943	1943		402								
5-166-03	ステン長バット蓋 338×206mm 33型用	1,720	1,900	1943	1943		402								
5-166-04	ステン長バット蓋 368×224mm 36型用	1,910	2,100	1943	1943		402								
5-166-05	ステン長バット蓋 408×248mm 40型用	2,640	2,900	1943	1943		402								
5-166-06	ステン長バット蓋 448×272mm 44型用	3,280	3,500	1943	1943		402								
5-166-07	ステン長バット蓋 488×296mm 48型用	3,740	4,000	1943	1943		402								
5-166-08	ステン長バット蓋 528×320mm 52型用	4,180	4,400	1943	1943		402								
5-166-09	ステン長バット蓋 568×344mm 56型用	4,840	5,200	1943	1943		402								
5-166-10	ステン長バット蓋 128×80mm 12型	700	770	1943	1943										
5-166-11	ステン長バット蓋 148×92mm 14型	750	830	1943	1943										
5-166-12	ステン長バット蓋 168×104mm 16型	820	900	1943	1943										
5-166-13	ステン長バット蓋 188×116mm 18型	900	990	1943	1943										
5-166-14	ステン長バット蓋 208×128mm 20型	970	1,070	1943	1943										
5-166-15	ステン長バット蓋 228×141mm 22型	1,060	1,170	1943	1943										
5-166-16	ステン長バット蓋 248×152mm 24型	1,160	1,280	1943	1943										
5-166-17	ステン長バット蓋 268×164mm 26型	1,270	1,400	1943	1943										
5-168-01	長バットアミ (250×140mm) 28型	1,020	1,100	1943	1943										
5-168-02	長バットアミ (273×152mm) 30型	1,130	1,220	1943	1943										
5-168-03	長バットアミ (300×168mm) 33型	1,420	1,540	1943	1943										
5-168-04	長バットアミ (331×186mm) 36型	1,630	1,760	1943	1943										
5-168-05	長バットアミ (372×206mm) 40型	2,480	2,670	1943	1943										
5-168-06	長バットアミ (410×232mm) 44型	2,740	2,960	1943	1943										
5-168-07	長バットアミ (450×257mm) 48型	3,300	3,560	1943	1943										
5-168-08	長バットアミ (489×279mm) 52型	3,850	4,160	1943	1943										
5-168-09	長バットアミ (530×303mm) 56型	5,580	6,050	1943	1943										
5-168-10	長バットアミ 98×51mm 12型	330	360	1943	1943										
5-168-11	長バットアミ 119×64mm 14型	360	390	1943	1943										
5-168-12	長バットアミ 140×76mm 16型	420	460	1943	1943										
5-168-13	長バットアミ 158×86mm 18型	500	540	1943	1943										
5-168-14	長バットアミ 178×96mm 20型	560	600	1943	1943										
5-168-15	長バットアミ 194×108mm 22型	640	700	1943	1943										
5-168-16	長バットアミ 213×118mm 24型	780	840	1943	1943										
5-168-17	長バットアミ 232×127mm 26型	890	960	1943	1943										
5-182-01	ブラ写真バット キャビネ	600	660	1884	1884										
5-182-02	ブラ写真バット ハッ切	1,300	800												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
5-5378-12	アイワイブ用プラスチックケース 235×135×146mm	7,280	8,000	2493	2493	429	153								
5-5644-01	ミリシール 375入 FWM501800	18,100	19,000	2460	2460										
5-5657-05	不凍液 ナイブラインRH(R) ロードヒーティング用 220kg	195,800	218,000	2418	2418										
5-5657-06	不凍液 ナイブラインG1(R) 高温用 220kg	224,400	247,000	2418	2418										
5-5665-04	クリンガスバリア袋 300×450mm 100枚	7,400	8,900	2509	2509										
5-5665-05	クリンガスバリア袋 400×600mm 100枚	13,400	16,000	2509	2509										
5-5665-06	クリンガスバリア袋 650×750mm 100枚	25,000	30,000	2509	2509										
5-5665-11	クリンガスバリア袋 100枚 250×112	2,400	2,900	2509	2509										
5-5665-12	クリンガスバリア袋 100枚 250×162	3,300	4,000	2509	2509										
5-5665-13	クリンガスバリア袋 100枚 250×312	5,700	6,900	2509	2509										
5-5695-41	バキュームシーラーエコノミー VS-400S	34,700	38,600	2498	2498	968									
5-5716-01	フラスコホルダー(50~100mL) 小	5,630	6,200	2241	2241										
5-5716-02	フラスコホルダー(200~300mL) 中	6,760	7,500	2241	2241										
5-5716-03	フラスコホルダー(500~1L) 大	11,200	12,500	2241	2241										
5-5719-01	キムワイブシングルホルダー マグネット/テーパータイプ KMAG	7,500	8,300	2483	2483		153								
5-5719-03	キムワイブシングルホルダー フックタイプ KMAG-2	8,000	8,800	2483	2483										
6-016-19	共栓三角フラスコ(目安目盛付き) 1000mL	8,500	8,460	1998	1998										
61-0082-01	ダイアモンドチップ DF300ST Tipack 滅菌済 20uL~300uL 96本×10箱 F171603	17,000	18,000	1439	1439										
61-0082-02	ダイアモンドチップ DF1200ST Tipack 滅菌済 100uL~1200uL 96本×10箱 F171803	20,000	21,000	1439	1439										
61-0147-66	培養チューブ 1号 20mL 100本入 0308-01	10,200	11,600	2117	2117										
61-0147-67	培養チューブ 2号 30mL 100本入 0308-02	12,000	13,800	2117	2117										
61-0147-68	培養チューブ 3号 40mL 100本入 0308-03	14,600	16,800	2117	2117										
61-0147-69	培養チューブ 4号 60mL 100本入 0308-04	17,400	20,000	2117	2117										
61-0147-70	培養チューブ 5号 120mL 100本入 0308-05	25,600	26,800	2117	2117										
61-0147-71	培養チューブ 6号 30mL 100本入 0308-06	13,200	15,200	2117	2117										
61-0147-72	培養チューブ 7号 50mL 100本入 0308-07	16,200	18,600	2117	2117										
61-0153-80	PPスプレーバイアル No.2 50本 0816-11	12,000	12,500	1930	1930										
61-0153-81	PPスプレーバイアル No.3 50本 0816-12	12,000	12,500	1930	1930										
61-0153-82	PPスプレーバイアル No.3L 30本 0816-13	7,200	7,500	1930	1930										
61-0153-83	PPスプレーバイアル No.4 40本 0816-14	9,760	10,000	1930	1930										
61-0156-55	キャップシール No.40 100枚 1209-01	1,200	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-0156-56	キャップシール No.30 100枚 1209-02	1,200	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-0156-57	キャップシール No.50 100枚 1209-03	1,400	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-0156-58	キャップシール No.100 100枚 1209-05	1,400	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-0156-59	キャップシール No.250 100枚 1209-07	1,500	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-0156-60	キャップシール No.450 100枚 1209-08	1,600	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-0185-46	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3000	6,200	6,900	1517	1517										
61-0185-48	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3001	8,600	9,500	1517	1517										
61-0185-54	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3002	12,400	13,700	1517	1517										
61-0185-59	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3003	18,400	20,300	1517	1517										
61-0185-61	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3004	23,800	26,200	1517	1517										
61-0185-65	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3005	28,000	30,800	1517	1517										
61-0185-68	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3006	18,700	20,600	1517	1517										
61-0185-69	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-3007	20,900	23,000	1517	1517										
61-0185-70	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4000	8,400	9,300	1517	1517										
61-0185-71	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4001	9,700	10,700	1517	1517										
61-0185-74	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4002	13,000	14,300	1517	1517										
61-0185-75	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4003	19,400	21,400	1517	1517										
61-0185-76	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4004	25,200	27,800	1517	1517										
61-0185-77	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4005	29,600	32,600	1517	1517										
61-0185-78	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4006	20,600	22,700	1517	1517										
61-0185-80	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4007	21,200	23,400	1517	1517										
61-0185-83	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4008	25,200	27,800	1517	1517										
61-0185-85	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ロールタイプ) TS-4010	29,600	32,600	1517	1517										
61-0185-90	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5002	12,100	13,400	1517	1517										
61-0185-91	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5003	14,900	16,400	1517	1517										
61-0185-92	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5004	16,000	17,600	1517	1517										
61-0185-93	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5005	19,800	21,800	1517	1517										
61-0185-94	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5006	25,900	28,500	1517	1517										
61-0185-95	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5007	30,800	33,900	1517	1517										
61-0185-96	HPsp(R) 滅菌バッグ(AC/EOGガス両用ギャゼットロールタイプ) TS-5008	36,300	40,000	1517	1517										
61-0192-74	Millex-GP 0.22um PES 33mm Non-sterile 50/Pk 50PK SLGP033NS	9,750	10,400	1666	1666										
61-0192-75	Millex-HP 0.45um PES 33mm Non-sterile 50/Pk 50PK SLHP033NS	9,750	10,400	1666	1666										
61-0193-30	Millex-AP AP20 25mm PVC Hsg non-ster 50/Pk 50PK SLAP02550	12,400	13,200	1667	1667										
61-0193-54	腸内細菌科菌群用培地 VRBD (VRBG) 寒天培地 1.10275.0500	16,600	18,300				21								
61-0193-89	Millex-GP Filter 0.22um PES 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLGPX13NL	14,000	14,900	1666	1666										
61-0193-90	Millex-HP Filter 0.45um PES 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLHPX13NL	14,000	14,900	1666	1666										
61-0194-14	Millex-GV 0.22um PVDF 4mm non-ster 100/Pk 100PK SLGVR04NL	15,400	16,400	1666	1666										
61-0194-15	Millex-HV 0.45um PVDF 4mm non-ster 100/Pk 100PK SLHVR04NL	15,400	16,400	1666	1666										
61-0195-15	Millex-FG 0.20um phobic PTFE 4mm non-ster 100/Pk 100PK SLFGR04NL	17,500	18,600	1667	1667										
61-0195-16	Millex-FH 0.45um phobic PTFE 4mm non-ster 100/Pk 100PK SLFHR04NL	17,500	18,600	1667	1667										
61-0195-71	Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK XX11J4750	19,100	20,900	1663	1663										
61-0196-51	粉末培地 XLD 寒天培地 1.05287.0500	24,100	26,500				21								
61-0196-62	Millex-GV 0.22um PVDF 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLGVX13NL	20,100	21,300	1666	1666										
61-0196-63	Millex-HV 0.45um PVDF 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLHVX13NL	20,100	21,300	1666	1666										
61-0197-34	Millex-FG 0.20um Fluoropore(TM) (PTFE) 13 mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLFGX13NL	21,900	23,300	1667	1667										
61-0197-35	Millex-FH 0.45um Fluoropore(TM) (PTFE) 13 mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLFHX13NL	21,900	23,300	1667	1667										
61-0197-81	Millex-HPFFilter.0.20um.Nylon.withgraduatedglassfiberprefilter.25mm.non-sterile.50PKSLGNM25NS	23,100	24,500	1666	1666										
61-0197-82	Millex-GN 0.20um Nylon 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLGNX13NL	23,100	24,500	1666	1666										
61-0197-83	Millex-HPFFilter.0.45um.Nylon.withgraduatedglassfiberprefilter.25mm.non-sterile.50PKSLHNM25NS	23,100	24,500	1666	1666										
61-0197-84	Millex-HN 0.45um Nylon 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLHNX13NL	23,100	24,500	1666	1666										
61-0197-96	粉末培地 MR-VP ブイオン 1.05712.0500	65,900	71,400				21								
61-0198-73	Millex-HPF LCR 0.45um PTFE w/prefilter 25mm non-ster 50/Pk 50PK SLCRM25NS	25,700	27,300	1666	1666										
61-0198-74	Millex-HPF LCR 0.20um PTFE w/prefilter 25mm non-ster 50/Pk 50PK SLLGM25NS	25,700	27,300	1666	1666										
61-0199-76	Millex-GV 0.22um PVDF 33mm Non-sterile 50/Pk 50PK SLGV033NS	27,700	29,400	1666	1666										
61-0199-77	Millex-HV 0.45um PVDF 33mm Non-sterile 50/Pk 50PK SLHV033NS	27,700	29,400	1666	1666										
61-0200-36	腸内細菌科菌群用培地 普通寒天培地 1.05450.0500	33,200	39,800				21								
61-0201-26	Millex-FG 0.20um phobic PTFE 25mm non-ster 50/Pk 50PK SLFG025NS	38,900	41,300	1667	1667										
61-0201-28	Millex-FH 0.45um phobic PTFE 25mm non-ster 50/Pk 50PK SLFH025NS	38,900	41,300	1667	1667										
61-0201-32	HPCウォーターサンブラー 青 25×1ST 1箱(25個入) MC0010025	36,700	39,600	1401	1401										
61-0201-33	ウォーターサンブラー カビ酵母用 25×1ST 1箱(25個入) MY0010025	36,700	39,600	1401	1401										
61-0202-15	ステリカップ-HV 500mL S2HVU05RE	34,200	33,900	16											

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
61-7021-25	真鍮細線番 24mm P-650	260	340	3400	3400										
61-7021-29	真鍮線番 51mm P-654	1,340	2,280	3400	3400										
61-7021-30	真鍮線番 64mm P-655	1,760	3,020	3400	3400										
61-7021-31	真鍮線番 76mm P-656	2,190	3,770	3400	3400										
61-7021-32	真鍮線番 89mm P-657	3,280	4,240	3400	3400										
61-7021-33	真鍮線番 102mm P-658	4,660	6,030	3400	3400										
61-7021-55	横長線番 20mm PY695	670	780	3400	3400										
61-7021-56	横長線番 25mm PY696	680	830	3400	3400										
61-7021-57	横長線番 32mm PY697	720	870	3400	3400										
61-7021-58	横長線番 38mm PY698	780	940	3400	3400										
61-7021-59	横長線番 51mm PY699	1,120	1,220	3400	3400										
61-7357-11	滅菌オオサキ綿棒 S0415-10 4mm (綿直径) 150mm (軸長) 10本入×120袋 33118	3,960	4,260												
61-7360-50	エンゼルセットレギュラーセット 52000	630	660			1487						491			
61-7365-64	インストルメント オイル 88091	2,000	2,200												
61-8557-98	プチパッドα S(乳頭補正器2個入)	1,200	1,300												
61-8557-99	プチパッドα M(乳頭補正器2個入)	1,200	1,300												
61-9059-18	介護用テーブルW1500×D900 ナチュラル RFKTB-1590NA	68,800	65,500												
61-9059-19	介護用テーブルW1800×D900 ナチュラル RFKTB-1890NA	81,600	77,600												
61-9077-93	アバンテV2 仕切り板 浅型/長-2/短-2 AW-22S	840	880	1237	1237										
61-9077-94	アバンテV2 仕切り板 浅型/長-1/短-2 AW-12S	620	650	1237	1237										
61-9077-95	アバンテV2 仕切り板 深型/長-1/短-1 AW-11M	700	730	1237	1237										
61-9079-89	ラウンドレバーチェア ブラック RZR-104BK	11,400	15,900	1041	1041										
61-9079-90	ラウンドレバーチェア ブルーグレー RZR-104GYB	11,400	15,900	1041	1041										
61-9081-38	セキュリティデスクターナ A42段 ニューグレー ND-S723	38,800	43,700	1238	1238										
61-9081-40	セキュリティデスクターナ H600mm ニューグレー ND-S722	30,700	34,600	1238	1238										
61-9100-60	2穴パンチ ラクアケ ハンディタイプ17枚穿孔 青 PN-G17B	1,060	1,350									265			
61-9100-61	2穴パンチ ラクアケ ハンディタイプ17枚穿孔 赤 PN-G17R	1,060	1,350									265			
61-9100-62	2穴パンチ ラクアケ ハンディタイプ17枚穿孔 白 PN-G17W	1,060	1,350									265			
61-9100-86	詰替え用テープ ドットライナー(テープのり)しっかり貼るタイプ 8.4mm×16m 15個パック タ-D400-08X15	4,910	5,240									267			
61-9310-65	クレパス 20色セット LP20R	900	1,020									332			
61-9310-66	クレパス 24色セット LP24R	1,100	1,240									332			
61-9352-78	エコノミラベル A4 210×297mm ELM001	2,600	3,560	2450	2450										
61-9352-84	エコノミラベル A4 83.8×42.3mm ELM007	2,600	3,560	2450	2450										
61-9367-76	雪の子半紙 竹 20枚入 P20ハート	110	130									297			
61-9371-36	スケッチブック(図案シリーズ・並口) B6 S160	210	220									333			
61-9380-41	墨 智印呉竹 1.0T型 AA7-10	1,000	1,200									297			
61-9380-43	墨 香蘭 1.0T型 AB3-10	500	600									297			
61-9380-83	下敷 マス入 KA28-208S	450	500									297			
61-9380-84	下敷 両面スベリ止め KA29-201	200	230									297			
61-9380-85	下敷 黒 KA33-151	450	550									297			
61-9448-84	ペールコック(低粘度油・Φ41用) BV-40	13,400	14,900								104				
61-9448-99	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(オイル用) APD-25	134,000	148,000								103				
61-9449-02	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用) APD-25G	201,600	221,800								103				
61-9449-04	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用) APD-25GN	210,000	227,800								103				
61-9449-05	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(オイル用) APD-25N	187,000	167,800								103				
61-9449-24	乾湿両用エアバキュームクリーナー (一般油用、ストッパー付) APPQ0550	73,700	77,600								31				
61-9449-25	乾湿両用エアバキュームクリーナー (一般油用、ストッパー無し) APPQ0550S	46,600	50,600								31				
61-9449-63	手押し掃除機 エコスイーパー (両サイドブラシ付) AJL550S	30,500	33,600								31				
61-9449-64	手押し掃除機 エコスイーパー (両サイドブラシ付) AJL750S	33,500	37,000								31				
61-9449-65	手押し掃除機 エコスイーパー (両サイドブラシ・ローラーブラシ付) AJL920S	74,900	82,500								31				
61-9449-69	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用) ポールバルブノズル付 APD-20G	134,400	148,000								103				
61-9449-72	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用) 手動ガンノズル付 APD-20GN	113,000	128,000								103				
61-9449-73	200Lクローズドドラム缶用エアプレッシャーポンプ(オイル用) 手動ガンノズル付 APD-20N	89,000	109,000								103				
61-9450-07	ドラム缶用残量液面計(液面チェッカー) E-C	5,000	6,670								104				
61-9450-41	ハンドロータリーポンプ(油用) HR-2B	16,200	18,900								103				
61-9632-23	乳鉢(乳棒付)アルミナ 80mL HAMP-80	13,600	14,100	344	344										
61-9703-73	フィットスマイル (国内) MS-FR501W	12,000	13,440									446			
61-9703-75	メディセーフ針ファイナタッチ専用 1箱(30本入) MS-GN4530	480	540									446			
61-9703-80	テルモカテラン針 1箱(100本入) NN-2070C	2,100	2,360												
61-9703-84	テルモカテラン針 1箱(100本入) NN-2270C	2,100	2,360												
61-9704-23	テルモシリンジ注射針付 1mL 予防接種用 23G 1" 青 SS-01P232505	3,045	3,410												
61-9704-24	テルモシリンジ注射針付 1mL 予防接種用 27G 1" グレー SS-01P2725	3,045	3,410												
61-9704-26	テルモシリンジ 1mL ツベルクリン用 スリップチップ 赤 1箱(100本入) SS-01T10	2,730	3,060												
61-9704-27	テルモシリンジ 1mL ツベルクリン用 スリップチップ 緑 1箱(100本入) SS-01T20	2,730	3,060												
61-9704-28	テルモシリンジ 1mL ツベルクリン用 スリップチップ 青 1箱(100本入) SS-01T30	2,730	3,060												
61-9704-30	テルモシリンジ注射針付 2.5mL 21G 5/8" 緑 SS-02L21116V	3,045	3,410												
61-9704-31	テルモシリンジ 2.5mL スリップチップ 赤 1箱(100本入) SS-02SZ10	2,940	3,300												
61-9704-33	テルモシリンジ 2.5mL スリップチップ 青 1箱(100本入) SS-02SZ30	2,940	3,300												
61-9704-40	テルモシリンジ 5mL スリップチップ 赤 1箱(100本入) SS-05SZ10	2,730	3,060												
61-9704-42	テルモシリンジ 5mL スリップチップ 青 1箱(100本入) SS-05SZ30	2,730	3,060												
61-9704-47	テルモシリンジ 10mL スリップチップ(横口)赤 1箱(100本入) SS-10ESZ10	3,885	4,360												
61-9704-49	テルモシリンジ 10mL スリップチップ(横口)青 1箱(100本入) SS-10ESZ30	3,885	4,360												
61-9982-94	介護用 テーブル W900×D900 ナチュラル RFKTB-0990NA	54,200	51,600												
61-9986-77	カッターメン 3×3cm 500g 001-011150	2,120	1,900												
61-9986-78	カッターメン 5×5cm 500g 001-011352	2,180	1,900												
61-9986-79	カッターメン 8×16cm 500g 001-012850	2,110	1,900												
61-9986-80	カッターメン 4×4cm 500g エンボス加工 001-011253	1,900	2,400												
61-9987-57	エンゼルセットSAタイプ 004-40778	700	980												
61-9987-58	エンゼルセットSBタイプ 004-40779	1,350	1,600												
61-9987-59	エンゼルセットSDタイプ 004-40781	2,500	3,000												
62-0853-99	検知管 ETBE 248U	3,300	3,500	3428	3428										
62-0854-02	検知管 酸化プロピレン 163SD	5,000	5,300	3429	3429										
62-0854-04	検知管 1,3ジクロロプロペン 249S	2,200	2,400	3429	3429										
62-0854-05	検知管 臭化メチル 157SH	4,500	4,800	3429	3429										
62-0854-06	検知管 水蒸気 177UW	5,000	5,300	3429	3429										
62-0854-07	検知管 二酸化炭素 126SG	2,200	2,400	3429	3429										
62-0854-09	ガス検知管 ディーゼル燃料 251U	6,600	7,000	3430	3430										
62-0854-11	検知管 二酸化炭素 141SC	2,800	3,000	3430	3430										
62-0854-16	検知管 MITC 245UL	3,300	3,500	3431	3431										
62-0854-17	検知管 ヨウ化メチル 176SC	2,500	2,800	3431	3431										
62-0854-18	ガス検知管 硫化ジメチル 250S	2,800	3,000	3431	3431										
62-1365-16	ホータイ止 12個入(大4個・小8個) 100503	114	120												
62-1611-71	バックD(デジタル背筋力計) T.K.K.5402	65,700	63,000												
62-1612-38	電子音報知器 A(A) AC100/220V ライトグレー BD-100AA-J	12,600	14,000	3413	3413										
62-1612-39	電子音報知器 A(A) AC100/220V ダークグレー BD-100AA-K	12,600	14,000	3413	3413										
62-1612-46	電子音報知器 A(A) DC12-24V ライトグレー BD-24AA-J	10,300	11,400	3413	3413										
62-1612-47	電子音報知器 A(A) DC12-24V ダークグレー BD-24AA-K	10,300	11,400	3413	3413										
62-2252-17	動物忌避用 OHもぐら捕り 2個組 7×23cm	1,080	1,110	2794	2794										
62-2272-32	電動式SUS製ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUS	216,000	227,000	421	421										
62-2272-34	電動式SUS製ケミカルドラムポンプ(バルブ付) CHD1-20SUSV	229,000	243,000	421	421										
62-2272-38	エア式SUS製ケミカルドラムポンプ CHD1-20ASUS	236,000	248,000	421	421										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
6-266-01	自動ビュレット ガラスねじ止コック付き 25mL	47,500	52,300	2094	2094										
6-266-05	自動ビュレット PTFEコック付き 25mL	51,500	56,700	2094	2094										
6-267-01	自動ビュレット ガラスねじ止コック付き 50mL	50,500	55,600	2094	2094										
6-267-05	自動ビュレット PTFEコック付き 50mL	55,500	61,100	2094	2094										
6-275-01	駒込ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 1mL 10本入 0801-01	2,040	2,300	2109	2109										
6-275-02	駒込ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 2mL 10本入 0801-02	2,100	2,400	2109	2109										
6-275-03	駒込ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 3mL 10本入 0801-03	2,300	2,500	2109	2109										
6-275-04	駒込ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 5mL 10本入 0801-04	2,900	3,200	2109	2109										
6-275-05	駒込ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 10mL 10本入 0801-05	3,400	3,600	2109	2109										
6-280-02	培養ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 3mL 10本入 0802-02	3,440	3,940	2097	2097										
6-280-03	培養ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 5mL 10本入 0802-03	4,000	4,500	2097	2097										
6-280-04	培養ビペット(見やすい印刷目盛・硬質ガラス製) 10mL 10本入 0802-04	4,800	5,000	2097	2097										
6-281-01	デイスボビペット(ガラス) 1mL 100本入 0805-01	5,200	5,800	2098	2098										
6-281-02	デイスボビペット(ガラス) 2mL 100本入 0805-02	5,400	6,200	2098	2098										
6-281-03	デイスボビペット(ガラス) 3mL 100本入 0805-03	5,800	6,600	2098	2098										
6-281-04	デイスボビペット(ガラス) 5mL 50本入 0805-04	3,800	4,300	2098	2098										
62-9107-76	オートシラー FA600-5用補修セット	15,190	16,710	2505	2505										
6-293-01	比色管台(アクリル製) 50mL用 H-5	9,630	10,600	2090	2090										
6-293-02	比色管台(アクリル製) 100mL用 H-10	10,900	12,000	2090	2090										
6-293-03	比色管台 H2.5(25ml用)	7,500	8,300	2090	2090										
6-296-01	試験管(リップ付) A-10 φ10×90mm 0301-01	4,200	4,800	2114	2114	957	117								
6-296-02	試験管(リップ付) A-12 φ12×120mm 0301-02	5,400	6,200	2114	2114	957	117								
6-296-03	試験管(リップ付) A-15 φ15×150mm 0301-03	3,400	3,700	2114	2114	957	117								
6-296-04	試験管(リップ付) A-16.5 φ16.5×165mm 0301-04	3,800	4,300	2114	2114	957	117								
6-296-05	試験管(リップ付) A-18 φ18×180mm 0301-05	4,200	4,800	2114	2114	957	117								
6-296-06	試験管(リップ付) A-21 φ21×200mm 0301-06	7,500	8,500	2114	2114	957	117								
6-296-07	試験管(リップ付) A-24 φ24×200mm 0301-07	8,800	9,800	2114	2114	957	117								
6-296-08	試験管(リップ付) A-30 φ30×200mm 0301-08	7,500	8,250	2114	2114	957	117								
6-296-09	試験管(リップ付) A-スπιツチ10mL φ16.5×105mm 0301-09	9,000	10,000	2114	2114	957	117								
6-296-11	試験管(リップ付) A-ワツセルマン φ15×105mm 0301-11	5,600	6,400	2114	2114	957	117								
6-296-12	試験管(リップ付) A-ウイダール φ12×105mm 0301-12	4,900	5,600	2114	2114	957	117								
6-296-13	試験管(直口) 採血-S φ13×75mm 0302-13	8,200	10,000	2114	2114	957	117								
6-296-14	試験管(リップ付) 採血-M φ13×90mm 0301-14	4,900	5,600	2114	2114	957	117								
6-296-15	試験管(直口) 採血-L φ13×100mm 0302-15	5,000	5,700	2114	2114	957	117								
6-296-16	試験管(直口) A-10短 φ10×75mm 0302-16	13,300	15,050	2114	2114	957	117								
6-296-17	試験管(直口) A-12短 φ12×75mm 0302-17	10,000	11,500	2114	2114	957	117								
6-296-18	試験管(リップ付) A-ウイダール短 φ12×90mm 0301-18	4,800	5,500	2114	2114	957	117								
6-296-19	試験管(直口) A-15短 φ15×75mm 0302-19	7,800	9,000	2114	2114	957	117								
6-296-20	試験管(リップ付) A-16.5短 φ16.5×105mm 0301-20	6,100	6,700	2114	2114	957	117								
6-296-21	試験管(リップ付) A-18短 φ18×105mm A-18短 0301-21	6,800	7,800	2114	2114	957	117								
6-296-22	試験管(リップ付) フラクシオン(広口) φ17.5×130mm 0301-22	7,100	8,400	2114	2114	957	117								
6-296-25	試験管(リップ付) B-15 φ15×150mm 0301-25	2,950	3,300	2114	2114	957	117								
6-296-26	試験管(リップ付) B-16.5 φ16.5×165mm 0301-26	3,400	3,900	2114	2114	957	117								
6-296-27	試験管(リップ付) B-18 φ18×180mm 0301-27	3,950	4,500	2114	2114	957	117								
6-296-33	試験管(直口) A-10 φ10×90mm 0302-01	4,200	4,800	2114	2114	957	117								
6-296-34	試験管(直口) A-12 φ12×120mm 0302-02	5,400	6,200	2114	2114	957	117								
6-296-35	試験管(直口) A-15 φ15×150mm 0302-03	3,400	3,700	2114	2114	957	117								
6-296-36	試験管(直口) A-16.5 φ16.5×165mm 0302-04	3,800	4,300	2114	2114	957	117								
6-296-37	試験管(直口) A-18 φ18×180mm 0302-05	4,200	4,800	2114	2114	957	117								
6-296-38	試験管(直口) A-21 φ21×200mm 0302-06	7,500	8,500	2114	2114	957	117								
6-296-39	試験管(直口) A-24 φ24×200mm 0302-07	8,800	9,800	2114	2114	957	117								
6-296-40	試験管(直口) A-30 φ30×200mm 0302-08	7,500	8,250	2114	2114	957	117								
6-296-41	試験管(直口) A-スπιツチ10mL φ16.5×105mm 0302-09	9,000	10,000	2114	2114	957	117								
6-296-43	試験管(直口) A-ワツセルマン φ15×105mm 0302-11	5,600	6,400	2114	2114	957	117								
6-296-44	試験管(直口) A-ウイダール φ12×105mm 0302-12	4,900	5,600	2114	2114	957	117								
6-296-45	試験管(直口) 採血-M φ13×90mm 0302-14	4,900	5,600	2114	2114	957	117								
6-296-46	試験管(直口) A-ウイダール短 φ12×90mm 0302-18	4,800	5,500	2114	2114	957	117								
6-297-01	ねじ口試験管 N-16 φ16.5×130×φ10.0mm 15mL 0303-02	9,300	10,300	2120	2120										
6-297-02	ねじ口試験管 N-18 φ18×160×φ10.0mm 25mL 0303-03	11,900	13,000	2120	2120										
6-297-03	ねじ口試験管 NT-16 φ16.5×65×φ10.0mm 6mL 0303-04	15,800	17,400	2120	2120										
6-297-04	ねじ口試験管 NT-18 φ18×75×φ10.0mm 9mL 0303-05	16,400	18,000	2120	2120										
6-297-05	ねじ口試験管 NS-10 φ16.5×105×φ10.0mm 10mL 0303-07	21,000	23,000	2120	2120										
6-297-06	ねじ口試験管 NW-18 φ18×160×φ12.8mm 25mL 0303-08	13,000	13,900	2120	2120										
6-297-07	ねじ口試験管 NWT-18 φ18×75×φ12.8mm 9mL 0303-10	18,200	20,400	2120	2120										
6-297-08	ねじ口試験管 NN-13 φ13×100×φ7.8mm 7mL 0303-01	14,000	15,400	2120	2120										
6-297-09	ねじ口試験管 NR-10 φ16.5×105×φ10.0mm 12mL 0303-06	17,000	19,000	2120	2120										
6-297-10	ねじ口試験管 NW-20 φ20×180×φ12.8mm 37mL 0303-09	14,600	16,000	2120	2120										
6-297-11	ねじ口試験管 NX-50 φ35×105×φ20.3mm 50mL 0303-11	12,200	13,400	2120	2120										
6-297-12	ねじ口試験管 NNT-13 φ13.0×50×φ7.8mm 3mL 0303-17	27,600	30,000	2120	2120										
6-297-13	ねじ口試験管 NR-10(褐色) φ16.5×105×φ10.0mm 12mL 0303-14	22,000	24,000	2120	2120										
6-297-14	ねじ口試験管 NS-10(褐色) φ16.5×105×φ10.0mm 10mL 0303-15	26,600	29,400	2120	2120										
62-9774-13	ズイコウパッド 10枚入 ZC4A	943	950												
6-298-01	共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) S-10 10mL 丸底 0304-03	15,500	17,800	2128	2128										
6-298-02	共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) S-20 20mL 丸底 0304-02	20,000	23,000	2128	2128										
6-298-03	共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) S-25 25mL 丸底 0304-01	20,200	23,200	2128	2128										
6-298-04	共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) S-50 50mL 丸底 0304-04	30,600	34,000	2128	2128										
6-298-05	共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) SP-10 10mL スπιツチ 0304-05	16,500	18,900	2128	2128										
62-9826-36	N95マスク/二ツ折り/排気弁付き/10個1袋 DD02V-N95-2K	4,100	3,690			539									
62-9868-60	オプション入カコード NLR-CA-OPA	9,400	10,300									345			
62-9939-31	ホームツールキット 27個セット GTHK-27	5,250	6,900	2539	2539										
62-9940-51	測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06	6,250	8,050	2542	2542										
6-300-01	デイスボチューブ DS-12 φ12.3×100mm 0306-03	31,000	35,000	2116	2116										
6-300-02	デイスボチューブ DS-13 φ13×100mm 0306-04	44,000	50,000	2116	2116										
6-300-03	デイスボチューブ DS-14 φ14×55mm 0306-05	63,000	66,000	2116	2116										
6-300-04	デイスボチューブ DS-15 φ15×105mm 0306-06	50,000	57,000	2116	2116										
6-300-05	デイスボチューブ DS-16 φ15.4×100mm 0306-07	35,000	40,000	2116	2116										
6-300-06	デイスボチューブ DS-18 φ18×180mm 0306-08	70,000	80,000	2116	2116										
6-300-07	デイスボチューブ DS-スπιツチ φ16.5×105mm 0306-09	72,000	80,000	2116	2116										
6-300-08	デイスボチューブ DS-10 φ10×75mm 0306-01	119,000	136,500	2116	2116										
6-300-09	デイスボチューブ DS-12短 φ12×75mm 0306-02	90,000	102,500	2116	2116										
63-0395-61	垂直電動MQタイプ 幅70×長さ190×高さ48~81cm ピンク TB-1195	500,000	631,												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー イングパンフ 頁
63-2298-39	アーチ支柱 Φ11mm×260mm×1500mm TU-11-150	390	220	1575	1575										
63-2329-41	ブラスフック 100mm ライトブルー 2個入り TPSH100LB	230	280												
63-2329-42	ブラスフック 70mm ライトブルー 2個入り TPSH70LB	210	260												
6-325-01	マイクロ秤量血ロート(35×φ10×φ5mm)1箱(5個入り) RD311010	29,500	31,500	2155	2155									72	
6-325-02	マイクロ秤量血ロート(40×φ15×φ8mm)1箱(5個入り) RD311015	31,500	33,500	2155	2155									72	
6-325-03	マイクロ秤量血ロート(45×φ20×φ10mm)1箱(5個入り) RD311020	34,000	36,800	2155	2155										
6-325-04	マイクロ秤量血ロート(55×φ25×φ11mm)1箱(5個入り) RD311025	37,000	39,500	2155	2155										
6-325-05	マイクロ秤量血ロート(70×φ32×φ14mm)1箱(5個入り) RD311032	39,500	42,500	2155	2155										
6-325-06	マイクロ秤量血ロート 5点セット	40,000	43,000	2155	2155										
63-3309-31	EMR ready Wi-Fi機能付デジタルペーパークラウドユニット(検定付)III seca 336i	135,000	145,000			1077									
63-3309-32	デジタルペーパークラウドユニット(検定付)III seca 336n	95,000	99,000			1077									
63-3309-34	seca336i/seca336n用アナログメジャーロッドユニット seca 232n	18,500	19,500			1077									
63-4062-89	分鏡監視用記録紙 幅152mm×長30m/折150mm(折り畳み型・赤境界線) 20冊入 CP30-026N	32,000	18,000			1073									
63-4062-90	分鏡監視用記録紙 幅152mm×長30m/折150mm(折り畳み型・単色刷) 20冊入 CP30-027	32,000	18,000			1073									
63-4062-91	分鏡監視用記録紙 幅152mm×長30m/折150mm(折り畳み型・穴あき) 20冊入 CP30-028	32,000	18,000			1073									
63-4062-92	分鏡監視用記録紙 幅152mm×長14.4m/折90mm(折り畳み型・単色刷) 40冊入 CP-4305EP	32,000	18,400			1073									
63-4062-93	分鏡監視用記録紙 幅150mm×長15m/折100mm(折り畳み型) 40冊入 CP-M1913J	32,000	18,800			1073									
63-4217-73	スポンジブラシ 10本入 ビカスポ用 X350P03	500	630											43	
63-4217-74	スポンジブラシ 50本入 ビカスポ用 X350P07	2,250	2,850											43	
63-5497-15	ポケットプロテクター(名札入れ付) 1枚入	280	340			-									
63-5497-16	ポケットプロテクター(名札入れ付) 5枚入	1,200	1,400			-									
63-5497-17	おくすり手帳 100冊/包 KS-1	3,430	3,850			359									
6-355-01	アルミキャップ M-1 φ13.5×30mm 1002-01	130	140	2170	2170		120								
6-355-02	アルミキャップ M-2 φ15.5×40mm 1002-02	140	146	2170	2170		120								
6-355-03	アルミキャップ M-3 φ17×40mm 1002-03	142	148	2170	2170		120								
6-355-04	アルミキャップ M-4 φ18.5×40mm 1002-04	146	150	2170	2170		120								
6-355-06	アルミキャップ M-6 φ24.5×40mm 1002-06	156	162	2170	2170		120								
6-355-07	アルミキャップ M-7 φ27.5×40mm 1002-07	160	168	2170	2170		120								
6-355-08	アルミキャップ M-8 φ31×40mm 1002-08	170	178	2170	2170		120								
63-5597-83	ミニコレクトII 凝固促進剤 0.5mL/1mL 450534	7,250	7,750			-									
63-5597-84	ミニコレクトII 凝固促進剤/分離剤 0.5mL/0.8mL 450533	7,250	7,750			-									
63-5597-85	ミニコレクトII ヘパリンリチウム0.5mL 450536	7,250	7,750			-									
63-5597-87	ミニコレクトII ヘパリンリチウム/分離剤 0.8mL 450535	7,250	7,750			-									
63-5597-88	ミニコレクトII EDTA-3K 0.25mL/0.5mL 450530	7,250	7,750			-									
63-5597-90	ミニコレクトII EDTA-2K 0.25mL/0.5mL 450532	7,250	7,750			-									
63-5597-91	ミニコレクトII フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム 0.25mL 450540	7,250	7,750			-									
63-5597-93	ミニコレクトII CP 凝固促進剤/分離剤 0.5mL/0.8mL 450548	8,500	9,500			-									
63-5597-94	ミニコレクトII CP EDTA-2K 0.25mL/0.5mL 450547	8,500	9,500			-									
63-5598-27	アセトアルデヒド検知管 133SC	2,200	2,400	3428	3428										
63-5598-28	エタノール検知管 104U	3,300	3,500	3428	3428										
63-5598-29	エタノール検知管 104SB	3,000	3,300	3428	3428										
63-5665-27	ハサミ サクザ(ブルーレス刃) 青 ハサ-P280B	520	550	2545	2545										
63-5665-28	ハサミ サクザ(ブルーレス刃) 緑 ハサ-P280G	520	550	2545	2545										
63-5665-29	ハサミ サクザ(ブルーレス刃) 赤 ハサ-P280R	520	550	2545	2545										
63-5665-30	ハサミ サクザ(ブルーレス刃) 白 ハサ-P280W	520	550	2545	2545										
63-5665-31	ハサミ サクザ(ブルーレス刃) 黄 ハサ-P280Y	520	550	2545	2545										
6-361-01	ビッツ	2,900	3,080	2176	2176										
63-6334-33	上血天びん 1020g MS1003TS/00	464,000	478,000	476	476										
63-6334-36	分析天びん 320g ML304T/00	408,000	420,300	476	476										
63-6334-37	上血天びん 520g ML503T/00	316,000	325,500	476	476										
63-6334-38	上血天びん 820g ML802T/00	199,000	205,000	477	477										
63-6334-40	上血天びん 3200g ML3001T/00	199,000	205,000	477	477										
63-6334-70	上血天びん ME103T/00	136,000	140,100	476	476										
63-6334-74	上血天びん ME503T/00	187,000	192,700	476	476										
63-6334-79	上血天びん ME5002T/00	183,000	188,500	477	477										
63-6334-80	上血天びん ME4001T/00	130,000	133,900	477	477										
63-7083-98	EM 電動耕うん機 1050W GCV-1050A	24,500	26,800	1563	1563										
63-8456-16	リサーチプラス V 3120 000.143	46,800	51,000			981									
63-8457-92	卓上遠心機 5425 (FA-24x2付) 5405 000.433	348,000	365,000	1681	1681										
63-8458-16	卓上遠心機 5425, ローターなし 5405 000.638	281,000	295,000	1681	1681										
63-8459-11	アングルローター FA-24x2-PTFE 5425用 5495 503.005	130,000	137,000	1681	1681										
63-8459-12	アングルローター FA-10x5 5425用 5495 505.008	130,000	137,000	1681	1681										
63-8459-39	アングルローター FA-24x2 5425用 5495 500.006	103,000	108,000	1681	1681										
63-8459-40	スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用 5495 512.004	103,000	108,000	1681	1681										
63-8459-84	アングルローター FA-18x2-Kit 5425用 5495 508.007	81,400	85,500	1681	1681										
63-8459-93	アングルローター FA-32x0.2-PCR 5425用 5495 510.001	74,700	78,400	1681	1681										
63-9625-88	棚用落下防止ゴムバンド 間口1200mm用 20mmX0.96m TRB-1200A	550	580	3029	3029										
63-9625-89	棚用落下防止ゴムバンド 間口1500mm用 20mmX1.2m TRB-1500A	600	640	3029	3029										
63-9625-90	棚用落下防止ゴムバンド 間口1800mm用 20mmX1.44m TRB-1800A	640	670	3029	3029										
63-9625-91	棚用落下防止ゴムバンド 間口900mm用 20mmX0.72m TRB-900A	500	530	3029	3029										
64-3181-88	N95 折り畳みマスク 1箱40枚入 使い捨て 米国 NIOSH-N95合格品 SEKURA-N95	6,000	4,900	2812	2812							537			
64-3810-46	分鏡監視用記録紙 幅150mm×長15m/折100mm(折り畳み型) 40冊入 CP-M1910A	32,000	18,800			1073									
64-3810-47	分鏡監視用記録紙 幅150mm×長14.4m/折90mm(折り畳み型) 40冊入 CP-151-90-80R	32,000	18,400			1073									
64-3951-42	簡易飛沫防止パネル(W600) 5枚セット VPP-60	41,700	47,200			506									
64-3967-91	ダスタッチNW BR-NW-DST	80,000	84,000			-									
64-4047-40	バキューム 3mL 13X100 VSTチューブ 456161	9,500	12,000			-									
64-4063-03	GREEN ART電動耕うん機 菜攪くん800W GCV-110	23,000	24,000	1563	1563										
64-4078-25	TAKAGI家庭用肩掛型圧搾器4L GKS-4D	2,800	2,980	1567	1567										
64-5085-99	抗菌・抗ウイルス手すり 丸棒 300mm 97256	2,200	2,400											355	
64-5086-01	抗菌・抗ウイルス手すり 丸棒 450mm 97257	2,600	2,850											355	
64-5086-02	抗菌・抗ウイルス手すり 丸棒 600mm 97258	3,200	3,500											355	
64-5086-03	抗菌・抗ウイルス手すり 丸棒 800mm 97259	4,400	4,700											355	
64-5103-32	HP TDアブリケータ-40用クロス 50790000400000	4,950	4,500			-									
64-5107-76	アレキエール 300ml	1,400	1,530			310									
64-5280-34	キーパー INC-80	4,130	5,510	2622	2622										
64-5280-35	キーパー INC-80	4,880	6,260	2622	2622										
64-5280-36	キーパー INC-100	5,500	7,000	2622	2622										
64-6340-81	ゲルクリナーベン 丸型 PEN-R	1,430	1,650	3261	3261										
64-6340-82	ゲルクリナーベン ベン型 PEN-V	1,430	1,650	3261	3261										
64-6340-83	ゲルクリナーベン ベン型 PEN-H	1,430	1,650	3261	3261										
64-6340-84	ゲルクリナーベン 角型 PEN-S	1,430	1,650	3261	3261										
64-6340-85	ゲルクリナーベン 丸型用ベン先スベア PEN-RS	440	550	3261	3261										
64-6340-86	ゲルクリナーベン ベン型用ベン先スベア PEN-VS	440	550	3261	3261										
64-6340-87	ゲルクリナーベン ベン型用ベン先スベア PEN-HS	440	550	3261	3261										
64-6340-88	ゲルクリナーベン 角型用ベン先スベア PEN-SS	440	550	3261	3261										
64-6402-30	皮膚科用綿棒 メディクスワブ 紙軸 5本×20袋入 1505T	1,380	1,500			1228									
64-6402-31	口腔ケア用綿棒 マウスティック 60本入 4908	1,430	1,510			1777									
64-6430-67	窒化アルミ板 30×30×0.25mm AlN-0.25	25,000	28,400	2355	2355										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
64-9349-69	ALCLEA 抗菌クリップボード レッド A-7940-3	590	650			-									
64-9349-70	ALCLEA 抗菌クリップボード ブルー A-7940-8	590	650			-									
64-9349-71	MDF 机上台・スタンダード(590×250・ロータイプ) ナチュラル A-8001-35	3,600	4,000	2583	2583										
64-9349-72	MDF 机上台・スタンダード(590×250・ロータイプ) ブラウン A-8001-9	3,600	4,000	2583	2583										
64-9349-73	MDF 机上台・スリム(500×200・ロータイプ) ナチュラル A-8002-35	3,500	3,900	2583	2583										
64-9349-74	MDF 机上台・スリム(500×200・ロータイプ) ブラウン A-8002-9	3,500	3,900	2583	2583										
64-9349-75	MDF 机上台・コンパクト(390×250・ロータイプ) ナチュラル A-8003-35	2,900	3,300	2583	2583										
64-9349-76	MDF 机上台・コンパクト(390×250・ロータイプ) ブラウン A-8003-9	2,900	3,300	2583	2583										
64-9349-85	スライドカッター カッターマット付 M-60	1,100	1,300	2603	2603										
64-9699-23	グリストラップ洗浄剤 GPSEC 900g	4,800	5,500	2671	2671										
65-503-01	万能フラスコ台 5mL~10L	1,400	1,470	2241	2241										
65-0461-32	プレゼンテーションスティックe-bow EB-R2 EB-R20	16,800	18,800	2588	2588										
65-0461-34	プレゼンテーションスティックe-bow EB-10	10,800	9,090	2588	2588										
65-0506-65	キャピロン 接着性耐久被膜剤(損傷皮膚・びらん用) アプリケーターミニタイプ 5051G	3,690	3,960			-									
65-0597-69	ハイゼニック除菌消臭剤 18L 718538	6,000	6,320									91			
65-508-01	フラスコシェイプ(テーバー製) 合成ゴム製	660	780	2240	2240										
65-0837-37	ダニよけゲル 挿入れ・ベッド下用 1006629	900	1,000	2793	2793										
65-0837-38	トイレの洗浄ノズルクリーナー 100mlA-07 1062829	660	800	2673	2673										
65-0837-39	トイレの洗浄ノズルクリーナー 200mlA-07 1070030	950	1,200	2673	2673										
65-0837-65	洗浄と防汚効果のクリーナー 1008558	700	800	2673	2673										
65-1219-14	プロリール プレミアム(滅菌ロール) 300mm×100m JPG533070	40,800	12,940			-									
65-1219-15	プロリール プレミアム(滅菌ロール) 350mm×100m JPG533080	25,200	14,440			-									
65-1219-16	プロリール プレミアム(滅菌ロール) 400mm×100m JPG533090	28,800	15,740			-									
65-1674-91	セーフマスクプレミア エリートレベル3 50枚/箱 GMK201915	840	1,050			-									
65-1676-13	ティスポーザブルベビーメジャー(CocoMedi 乳幼児健診用メジャー メモるん)1.2ヶ月用 300枚入	7,500	6,600			-									
65-1676-14	ティスポーザブルベビーメジャー(CocoMedi 乳幼児健診用メジャー メモるん)3.4ヶ月用 300枚入	7,500	6,600			-									
65-1676-15	ティスポーザブルベビーメジャー(CocoMedi 乳幼児健診用メジャー メモるん)9.10ヶ月用 300枚入	7,500	6,600			-									
65-1685-01	絞菌ランプ 直管スタータ形 15W 10個入 UVC T8 15W(GL15)	12,600	28,800			-									
65-1685-02	絞菌ランプ 直管スタータ形 30W 5個入 UVC T8 30W(GL30)	9,930	21,150			-									
65-1919-30	ともいる 小 3396903	24,000	24,100			-									
65-2323-33	検体採取用綿棒 100本入 009928A000	4,000	4,280	3109	3109							408			
65-2329-37	シリカクリン アニマルクリン ラビット	3,390	3,980			-									
65-2329-38	シリカクリン アニマルクリン ゾウ	3,390	3,980			-									
65-529-01	ティスポベラ(PP製) 10枚入 大	3,900	4,300	2216	2216										
65-529-02	ティスポベラ(PP製) 10枚入 小	3,650	4,000	2216	2216										
65-3676-89	ティージーグリップ No.A チューブラーサポート筒状包帯 24120	4,500	5,000			-									
65-3676-90	ティージーグリップ No.B チューブラーサポート筒状包帯 24121	4,800	5,300			-									
65-3676-91	ティージーグリップ No.C チューブラーサポート筒状包帯 24122	5,000	5,500			-									
65-3676-92	ティージーグリップ No.D チューブラーサポート筒状包帯 24123	5,200	5,750			-									
65-3676-93	ティージーグリップ No.E チューブラーサポート筒状包帯 24124	5,500	6,050			-									
65-3676-94	ティージーグリップ No.F チューブラーサポート筒状包帯 24125	6,000	6,600			-									
65-3676-95	ティージーグリップ No.G チューブラーサポート筒状包帯 24126	8,000	8,800			-									
65-3676-96	ティージーグリップ No.J チューブラーサポート筒状包帯 24127	10,000	11,000			-									
65-3676-97	ティージーグリップ No.K チューブラーサポート筒状包帯 24128	12,000	13,200			-									
65-3676-98	ティージーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129	15,000	16,500			-									
65-3676-99	ティージーグリップ No.M チューブラーサポート筒状包帯 24130	20,000	22,000			-									
65-3677-01	ティージーソフト チューブラーパッキング筒状包帯 S 13200	6,000	6,600			-									
65-3677-02	ティージーソフト チューブラーパッキング筒状包帯 M 13201	8,000	8,800			-									
65-3677-03	ティージーソフト チューブラーパッキング筒状包帯 L 13202	16,000	17,600			-									
65-3677-08	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 BK S 88904	1,200	1,400			-									
65-3677-09	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 BK M 88905	1,200	1,400			-									
65-3677-10	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 BK L 88906	1,200	1,400			-									
65-3677-11	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 FL S 88900H	14,200	16,000			-									
65-3677-12	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 FL M 88901H	14,200	16,000			-									
65-3677-13	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 FL L 88902H	14,200	16,000			-									
65-3677-14	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 FL XL 88903H	14,200	16,000			-									
65-3677-15	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 BK S 88904H	11,200	13,000			-									
65-3677-16	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 BK M 88905H	11,200	13,000			-									
65-3677-17	ティージーシェイプシェイドチューブラー筒状包帯 10枚/箱 BK L 88906H	11,200	13,000			-									
65-3722-96	ミツフィー クリップボード フェイスアップ ホワイト&グレー ST-ZMF0044	1,500	1,800			-									
65-3722-97	ムーミン クリップボード リトルミイ レッド ST-ZM0155	1,500	1,800			-									
65-3722-98	ムーミン クリップボード スナフキン カーキ ST-ZM0156	1,500	1,800			-									
65-3907-59	大型注腸パンツ 25枚入 SB-W	8,000	10,000			-									
65-5540-35	日本薬局方カプセル 000号 100個入	1,050	1,700			-									
65-5540-36	日本薬局方カプセル 00号 100個入	740	780			-									
65-5540-37	日本薬局方カプセル 0号 100個入	570	600			-									
65-5540-38	日本薬局方カプセル 1号 100個入	550	580			-									
65-5540-39	日本薬局方カプセル 2号 100個入	520	550			-									
65-5540-40	日本薬局方カプセル 3号 100個入	510	540			-									
65-5540-41	日本薬局方カプセル 4号 100個入	510	540			-									
65-5540-42	日本薬局方カプセル 5号 100個入	510	540			-									
65-5605-07	seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220	15,000	16,500			-									
65-5605-08	AC アダプター seca 401	10,000	11,000			-									
65-5707-56	錠剤ベンチ 654810	3,940	4,000			-									
65-566-01	ナイロン球 φ3.2mm 100個入 ND-1	2,970	3,420	340	340										
65-566-02	ナイロン球 φ4.0mm 100個入 ND-2	3,640	4,190	340	340										
65-566-03	ナイロン球 φ4.8mm 100個入 ND-3	3,640	4,190	340	340										
65-566-04	ナイロン球 φ5.6mm 100個入 ND-4	4,290	4,940	340	340										
65-566-05	ナイロン球 φ6.4mm 50個入 ND-5	2,200	2,530	340	340										
65-566-06	ナイロン球 φ7.9mm 50個入 ND-6	2,920	3,360	340	340										
65-566-07	ナイロン球 φ9.5mm 50個入 ND-7	4,180	4,810	340	340										
65-5730-11	超精密多目的グラインダー 1000~4000rpm EV410-100	123,000	132,000	374	374										
65-8101-43	紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き UV-LED375-nano Ver.2.0	1,000	1,320			-									
65-8101-52	LEDブラックライト 14灯 紫外線LED搭載 ブラック 電池付き UV-LED 375-14CB	18,000	27,000			-									
65-8101-54	LEDブラックライト 19灯 紫外線LED搭載 ブラック 電池付き UV-LED 375-19CB	23,000	34,700			-									
65-8121-56	充電式クリーナー 黒 電池パック付 DHC181L5	35,000	50,000			-									
65-8121-57	充電式クリーナー 白 電池パック付 DHC181L5	35,000	50,000			-									
65-8126-15	非接触体温計 ホワイト TO-406WT	5,480	8,800			-									
65-8126-16	電子体温計 ホワイト TO-204WT	2,480	2,700			-									
65-8881-88	スマートハンガーR I型 HB19003	8,000	6,600			-									
65-8996-35	ビベットマン P20 校正証明書付 F144056MISO-01	44,300	45,300			-									
65-8996-36	ビベットマン P100 校正証明書付 F144057MISO-01	44,300	45,300			-									
65-8996-37	ビベットマン P200 校正証明書付 F144058MISO-01	44,300	45,300			-									
65-8996-38	ビベットマン P1000 校正証明書付 F144059MISO-01	44,300	45,300			-									
65-8996-41	ビベットマン マイクロボリュームキット F167800	117,000	121,000			-									
65-8996-42	ビベットマン スターターキット F167900	111,000	116,000			-									
65-8996-43	ビベットマン マイクロボリュームキット 校正証明書付 F167800ISO-01	132,900	136,900			-									
65-8996-44	ビベットマン スターターキット 校正証明書付 F167900ISO-01	126,900	131,900			-									
65-9075-60	時間だよ！おしらせとうぼん しほ MC-U01-DG	11,637	12,800			-									
65-9075-61	時間だよ！おしらせとうぼん みけ MC-U01-CT	11,637	12,800			-									
65-9133-54	ハルスオキシメーター Rad-G	250,000	270,000			-									
65-9133-55	ハルスオキシメーター Rad-G用ディスプレイポータブルセンサー接続用患者ケーブル 1.5m RD SET G15-05	48,300	53,000			-									
65-9133-56	ハルスオキシメーター Rad-G用ディスプレイポータブルセンサー接続用患者ケーブル 3.7m RD SET G15-12	48,300	53,000												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-1285-04	ステンレスワゴン(組立済) ラージ3段					208									
7-129-01	HH WORKS スクラブトップス MONICA S相当 ワイン 2500-XS-Wi	31,000	31,500			2015									
7-129-02	HH WORKS スクラブトップス MONICA M相当 ワイン 2500-S-Wi	3,600	3,100			2015									
7-129-03	HH WORKS スクラブトップス MONICA L相当 ワイン 2500-M-Wi	3,600	3,100			2015									
7-129-04	HH WORKS スクラブトップス MONICA LL相当 ワイン 2500-L-Wi	3,600	3,100			2015									
7-130-01	HH WORKS スクラブトップス MONICA S相当 ロイヤルブルー 2500-XS-Ro	3,600	3,100			2015									
7-130-02	HH WORKS スクラブトップス MONICA M相当 ロイヤルブルー 2500-S-Ro	3,600	3,100			2015									
7-130-03	HH WORKS スクラブトップス MONICA L相当 ロイヤルブルー 2500-M-Ro	3,600	3,100			2015									
7-130-04	HH WORKS スクラブトップス MONICA LL相当 ロイヤルブルー 2500-L-Ro	3,600	3,100			2015									
7-1308-01	ドムス エアーマットDomus37ラスマット5	131,000	112,000			1746						184			
7-1330-02	ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300 MB-5×300	39,000	42,000			1513						366			
7-1330-03	ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400 MB-5×400	52,000	57,000			1513						366			
7-1330-31	ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 200用補修セット NPS-213-5	3,750	4,300			-						366			
7-1330-32	ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 300用補修セット NPS-313-5	4,600	5,300	2500	2500	-						366			
7-1330-33	ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 400用補修セット NPS-413-5	5,500	6,300			-						366			
7-136-01	静電気シールドバッグ 102×152mm 78.74-86.36um	16,400	19,000	3335	3335										
7-136-02	静電気シールドバッグ 127×254mm 78.74-86.36um	28,000	31,200	3335	3335										
7-136-03	静電気シールドバッグ 152×254mm 78.74-86.36um	32,800	35,600	3335	3335										
7-136-04	静電気シールドバッグ 203×305mm 78.74-86.36um	46,400	49,800	3335	3335										
7-136-05	静電気シールドバッグ 254×356mm 78.74-86.36um	61,400	66,800	3335	3335										
7-136-06	静電気シールドバッグ 305×457mm 78.74-86.36um	92,400	98,000	3335	3335										
7-136-07	静電気シールドバッグ 406×610mm 78.74-86.36um	155,400	164,000	3335	3335										
7-137-01	HH WORKS スクラブトップス MADISON S相当 ネイビー 2525-XS-Na	3,600	3,100			2015									
7-137-02	HH WORKS スクラブトップス MADISON M相当 ネイビー 2525-S-Na	3,600	3,100			2015									
7-137-03	HH WORKS スクラブトップス MADISON L相当 ネイビー 2525-M-Na	3,600	3,100			2015									
7-137-04	HH WORKS スクラブトップス MADISON LL相当 ネイビー 2525-L-Na	3,600	3,100			2015									
7-140-01	HH WORKS スクラブトップス MADISON S相当 グレー 2525-XS-Pe	3,600	3,100			2015									
7-140-02	HH WORKS スクラブトップス MADISON M相当 グレー 2525-S-Pe	3,600	3,100			2015									
7-140-03	HH WORKS スクラブトップス MADISON L相当 グレー 2525-M-Pe	3,600	3,100			2015									
7-140-04	HH WORKS スクラブトップス MADISON LL相当 グレー 2525-L-Pe	3,600	3,100			2015									
7-1411-01	シャワーキャリ 500×895×900mm LW	94,000	100,000									131			
7-1421-01	ケーブルオーガナイザー(チャック式) 0.5m MCO50	1,200	980			807									
7-1421-02	ケーブルオーガナイザー(チャック式) 1m MCO100	1,500	1,200			807									
7-1430-01	ディスプレイカバー 50枚入 DAC410	1,200	980			582									
7-143-01	HH WORKS スクラブトップス MADISON S相当 ライトブルー 2525-XS-Ce	3,600	3,100			2015									
7-143-02	HH WORKS スクラブトップス MADISON M相当 ライトブルー 2525-S-Ce	3,600	3,100			2015									
7-143-03	HH WORKS スクラブトップス MADISON L相当 ライトブルー 2525-M-Ce	3,600	3,100			2015									
7-143-04	HH WORKS スクラブトップス MADISON LL相当 ライトブルー 2525-L-Ce	3,600	3,100			2015									
7-145-01	HH WORKS スクラブトップス MADISON S相当 ワイン 2525-XS-Wi	3,600	3,100			2015									
7-145-02	HH WORKS スクラブトップス MADISON M相当 ワイン 2525-S-Wi	3,600	3,100			2015									
7-145-03	HH WORKS スクラブトップス MADISON L相当 ワイン 2525-M-Wi	3,600	3,100			2015									
7-145-04	HH WORKS スクラブトップス MADISON LL相当 ワイン 2525-L-Wi	3,600	3,100			2015									
7-146-01	HH WORKS スクラブトップス MADISON S相当 ロイヤルブルー 2525-XS-Ro	3,600	3,100			2015									
7-146-02	HH WORKS スクラブトップス MADISON M相当 ロイヤルブルー 2525-S-Ro	3,600	3,100			2015									
7-146-03	HH WORKS スクラブトップス MADISON L相当 ロイヤルブルー 2525-M-Ro	3,600	3,100			2015									
7-146-04	HH WORKS スクラブトップス MADISON LL相当 ロイヤルブルー 2525-L-Ro	3,600	3,100			2015									
7-1558-11	箸ぞうくん(自助食器) 緑 右手用 S2-6	3,200	3,500									31			
7-1558-12	箸ぞうくん(自助食器) 緑 左手用 S2-7	3,200	3,500									31			
7-1558-13	箸ぞうくん(自助食器) 赤 右手用 S2-8	3,200	3,500									31			
7-1558-14	箸ぞうくん(自助食器) 赤 左手用 S2-9	3,200	3,500									31			
7-1559-11	箸ぞうくんクリア(自助食器) 茶色 右手用 S-12	3,200	3,500									31			
7-1559-12	箸ぞうくんクリア(自助食器) 茶色 左手用 S-13	3,200	3,500									31			
7-1559-13	箸ぞうくんクリア(自助食器) ピンク 右手用 S-14	3,200	3,500									31			
7-1559-14	箸ぞうくんクリア(自助食器) ピンク 左手用 S-15	3,200	3,500									31			
7-1562-01	おたべやす(自助食器) 約200mm J-1	2,600	2,800									32			
7-1563-01	やじろべえ(自助食器) 220mm Y-1	3,200	3,500									31			
7-1563-02	やじろべえ(自助食器) 200mm Y-2	3,200	3,500									31			
7-1585-01	10mガーゼ 30cm×10m G30-10R	390	450			1316									405
7-163-01	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA S相当 ネイビー 9560P-XS-Na	3,700	3,250			2015									
7-163-02	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA M相当 ネイビー 9560P-S-Na	3,700	3,250			2015									
7-163-03	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA L相当 ネイビー 9560P-M-Na	3,700	3,250			2015									
7-163-04	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA LL相当 ネイビー 9560P-L-Na	3,700	3,250			2015									
7-164-01	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-04	1,700	1,810	3378	3378										
7-164-04	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-03	1,550	1,670	3378	3378										
7-164-05	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-01	1,350	1,470	3378	3378										
7-164-07	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-02	1,550	1,670	3378	3378										
7-164-09	標準型ピンセット 極細 ステンレス IPT-10	1,800	1,930	3378	3378										
7-164-10	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-13	1,900	1,980	3378	3378										
7-164-11	標準型ピンセット 扁平 ステンレス IPT-15	1,450	1,520	3378	3378										
7-166-08	オールセラミックピンセット 8501	10,400	12,480	3384	3384										
7-166-09	オールセラミックピンセット 8501-F	10,400	12,480	3384	3384										
7-166-10	オールセラミックピンセット 8501-GG	13,400	17,420	3384	3384										
7-166-11	オールセラミックピンセット 8507	14,300	18,590	3384	3384										
7-1662-01	卓上遠心器 本体(ローター付属) DM0506	75,000	65,000			953									
7-1681-12	尿沈渣スピッチ管 本体のみ(広口) 200個入 USS-BW	2,800	2,600			939									
7-172-06	キャリングボックス 1型	13,300	15,600	3174	3174										
7-172-07	キャリングボックス 2型	17,600	20,300	3174	3174										
7-172-08	キャリングボックス 3型	29,400	33,300	3174	3174										
7-172-32	キャリングボックス コック有り 1K型	21,300	23,900	3174	3174										
7-174-01	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA S相当 グレー 9560P-XS-Pe	3,700	3,250			2015									
7-174-02	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA M相当 グレー 9560P-S-Pe	3,700	3,250			2015									
7-174-03	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA L相当 グレー 9560P-M-Pe	3,700	3,250			2015									
7-174-04	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA LL相当 グレー 9560P-L-Pe	3,700	3,250			2015									
7-175-01	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA S相当 ライトブルー 9560P-XS-Ce	3,700	3,250			2015									
7-175-02	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA M相当 ライトブルー 9560P-S-Ce	3,700	3,250			2015									
7-175-03	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA L相当 ライトブルー 9560P-M-Ce	3,700	3,250			2015									
7-175-04	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA LL相当 ライトブルー 9560P-L-Ce	3,700	3,250			2015									
7-176-01	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA S相当 ワイン 9560P-XS-Wi	3,700	3,250			2015									
7-176-02	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA M相当 ワイン 9560P-S-Wi	3,700	3,250			2015									
7-176-03	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA L相当 ワイン 9560P-M-Wi	3,700	3,250			2015									
7-176-04	HH WORKS スクラブパンツ REBECCA LL相当 ワイン 9560P-L-Wi	3,700	3,250			2015									
7-186-01	ハンドラップ(PFA製) 100mL	11,700	12,800	1893	1893										
7-186-02	ハンドラップ(PFA製) 250mL	15,900	17,400	1893	1893										
7-1880-01	ナーセントボータブレット(スチール製丸型) 長短取っ手型/ブラウン	63,000	68,000			1887									
7-1880-02	ナーセントボータブレット(スチール製丸型) 長短取っ手型/オレンジ	63,000	68,000			1887									
7-1881-01	ナーセントボータブレット(スチール製丸型) 両長取っ手型/ブラウン	63,000	68,000			1887									
7-1881-02	ナーセントボータブレット(スチール製丸型) 両長取っ手型/オレンジ	63,000	68,000			1887									
7-1882-01	FC-アジャストフルセット ブルー	36,000	38,000									221			
7-1882-02	FC-アジャストフルセット グリーン	36,000	38,000									221			
7-1884-01	FC-フィット 背用セット	13,200	15,000			1827						222			
7-1884-11	FC-フィット ロングパット	8,400	9,600			1827						222			
7-1884-12	FC-フィット 腰	6,400	7,600			1827						222			
7-192-01	HH WORKS スクラ														

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-209-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL S相当 ライトブルー 2320-XS-Ce	4,000	3,250			2016									
7-209-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL M相当 ライトブルー 2320-S-Ce	4,000	3,250			2016									
7-209-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL L相当 ライトブルー 2320-M-Ce	4,000	3,250			2016									
7-209-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL LL相当 ライトブルー 2320-L-Ce	4,000	3,250			2016									
7-2095-01	角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降 371245	22,500	26,800			1278						452			
7-2110-04	SCCスクリー管瓶白 6ml (純水洗浄処理済み) No.2	10,600	11,200	3295	3295										
7-2110-05	SCCスクリー管瓶白 9ml (純水洗浄処理済み) No.3	12,600	13,400	3295	3295										
7-2110-07	SCCスクリー管瓶白 20ml (純水洗浄処理済み) No.5	8,480	9,300	3295	3295										
7-2110-08	SCCスクリー管瓶白 30ml (純水洗浄処理済み) No.6	10,100	11,200	3295	3295										
7-2110-09	SCCスクリー管瓶白 50ml (純水洗浄処理済み) No.7	14,100	15,600	3295	3295										
7-2110-10	SCCスクリー管瓶白NO8 110ml (純水洗浄処理済み) No.8	19,400	19,800	3295	3295										
7-2110-34	スクリー管瓶(SCC)(γ線滅菌済) 6mL No.2-ST	13,700	14,000	1919	1919		141			103					
7-2110-35	スクリー管瓶(SCC)(γ線滅菌済) 9mL No.3-ST	15,200	15,900	1919	1919		141			103					
7-2110-37	スクリー管瓶(SCC)(γ線滅菌済) 20mL No.5-ST	10,700	11,500	1919	1919		141			103					
7-2110-38	スクリー管瓶(SCC)(γ線滅菌済) 30mL No.6-ST	12,800	13,700	1919	1919		141			103					
7-2110-39	スクリー管瓶(SCC)(γ線滅菌済) 50mL No.7-ST	15,000	17,500	1919	1919		141			103					
7-2110-40	スクリー管瓶(SCC)(γ線滅菌済) 110mL No.8-ST	21,000	22,000	1919	1919		141			103					
7-216-01	オクタゴン回転子 15×φ6.5mm	540	600	266	266										
7-216-02	オクタゴン回転子 20×φ6.5mm	580	640	266	266										
7-216-03	オクタゴン回転子 25×φ7.5mm	660	730	266	266										
7-216-04	オクタゴン回転子 30×φ7.5mm	720	800	266	266										
7-216-05	オクタゴン回転子 35×φ7.5mm	820	910	266	266										
7-216-06	オクタゴン回転子 40×φ10mm	980	1,130	266	266										
7-2221-01	UMサンブル瓶SCC 50ml 5本入 (純水洗浄処理済み)	1,230	1,250	3295	3295										
7-2221-02	UMサンブル瓶SCC 100ml 5本入 (純水洗浄処理済み)	1,530	1,600	3295	3295										
7-2221-03	UMサンブル瓶SCC 200ml 5本入 (純水洗浄処理済み)	1,940	2,000	3295	3295										
7-2221-04	UMサンブル瓶SCC 450ml 2本入 (純水洗浄処理済み)	2,580	2,600	3295	3295										
7-2222-01	スクリー管瓶 6mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.2	10,200	11,500	3295	3295										
7-2222-02	スクリー管瓶 9mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.3	11,600	13,700	3295	3295										
7-2222-03	スクリー管瓶 20mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.5	8,460	9,800	3295	3295										
7-2222-04	スクリー管瓶 30mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.6	13,200	12,600	3295	3295										
7-2222-05	スクリー管瓶 50mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.7	18,100	17,000	3295	3295										
7-2222-06	スクリー管瓶 110mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み) No.8	17,500	20,400	3295	3295										
7-2222-31	スクリー管(SCC)(褐)No.2-ST滅菌百本	13,200	14,500	1921	1921										
7-2222-32	スクリー管瓶(SCC)(褐)No.3-ST滅菌百本	14,400	16,400	1921	1921										
7-2222-33	スクリー管瓶(SCC)(褐)No.5-ST滅菌50本	10,200	11,900	1921	1921										
7-2222-34	スクリー管瓶(SCC)(褐)No.6-ST滅菌50本	12,500	15,100	1921	1921										
7-2222-35	スクリー管瓶(SCC)(褐)No.7-ST滅菌50本	14,500	18,900	1921	1921										
7-2222-36	スクリー管瓶(SCC)(褐)No.8-ST滅菌50本	20,500	22,600	1921	1921										
7-225-11	回転子取り出し棒(フッ素樹脂製) 13.5型	2,700	3,200	269	269										
7-225-12	回転子取り出し棒(フッ素樹脂製) 8型	2,300	2,800	269	269										
7-225-13	回転子取り出し棒(フッ素樹脂製) ストレート8型	3,300	3,800	269	269										
7-226-01	回転子ケース 角型 233×97×48mm	4,600	5,000	270	270										
7-228-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL S相当 ワイン 2320-XS-Wi	4,000	3,250			2016									
7-228-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL M相当 ワイン 2320-S-Wi	4,000	3,250			2016									
7-228-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL L相当 ワイン 2320-M-Wi	4,000	3,250			2016									
7-228-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL LL相当 ワイン 2320-L-Wi	4,000	3,250			2016									
7-2342-02	手指消毒剤 ゴージョービュレルHS-N 215mL	950	990			408						375			
7-2342-03	手指消毒剤 ゴージョービュレルHS-N 350mL	1,500	1,570			408						375			
7-2356-11	血小板凝集能測定装置 ヘマトレーサーZEN 標準セット	2,520,000	2,890,000			-									
7-2357-11	紫外線空気清浄機(センテネル) 交換用UVランプ 2本入	48,000	56,000			446									
7-2357-12	紫外線空気清浄機(センテネル) 交換用フィルター 4枚入	60,000	77,800			446									
7-244-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL S相当 ロイヤルブルー 2320-XS-Ro	4,000	3,250			2016									
7-244-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL M相当 ロイヤルブルー 2320-S-Ro	4,000	3,250			2016									
7-244-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL L相当 ロイヤルブルー 2320-M-Ro	4,000	3,250			2016									
7-244-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JILL LL相当 ロイヤルブルー 2320-L-Ro	4,000	3,250			2016									
7-247-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN S相当 ネイビー 2172-XS-Na	4,000	3,250			2016									
7-247-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN M相当 ネイビー 2172-S-Na	4,000	3,250			2016									
7-247-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN L相当 ネイビー 2172-M-Na	4,000	3,250			2016									
7-247-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN LL相当 ネイビー 2172-L-Na	4,000	3,250			2016									
7-253-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN S相当 グレー 2172-XS-Pe	4,000	3,250			2016									
7-253-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN M相当 グレー 2172-S-Pe	4,000	3,250			2016									
7-253-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN L相当 グレー 2172-M-Pe	4,000	3,250			2016									
7-253-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN LL相当 グレー 2172-L-Pe	4,000	3,250			2016									
7-254-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN S相当 ライトブルー 2172-XS-Ce	4,000	3,250			2016									
7-254-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN M相当 ライトブルー 2172-S-Ce	4,000	3,250			2016									
7-254-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN L相当 ライトブルー 2172-M-Ce	4,000	3,250			2016									
7-254-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN LL相当 ライトブルー 2172-L-Ce	4,000	3,250			2016									
7-2575-11	肌ともパッド 1袋(26枚入) 80mL	970	1,020									115			
7-2575-12	肌ともパッド 1袋(20枚入) 120mL	970	1,070									115			
7-2575-13	肌ともパッド 1袋(16枚入) 170mL	970	1,220									115			
7-2576-11	エルモアいちばんクrostテープ止めうす型 S	3,480	3,680									115			
7-2576-12	エルモアいちばんクrostテープ止めうす型 M	3,480	3,680									115			
7-2576-13	エルモアいちばんクrostテープ止めうす型 L	3,480	3,680									115			
7-2583-01	かんたんロメイク スティック 2.5g×10包	360	400									21			
7-2583-02	かんたんロメイク スティック 2.5g×50包	1,400	1,540									21			
7-262-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN S相当 ワイン 2172-XS-Wi	4,000	3,250			2016									
7-262-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN M相当 ワイン 2172-S-Wi	4,000	3,250			2016									
7-262-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN L相当 ワイン 2172-M-Wi	4,000	3,250			2016									
7-262-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN LL相当 ワイン 2172-L-Wi	4,000	3,250			2016									
7-264-01	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN S相当 ロイヤルブルー 2172-XS-Ro	4,000	3,250			2016									
7-264-02	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN M相当 ロイヤルブルー 2172-S-Ro	4,000	3,250			2016									
7-264-03	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN L相当 ロイヤルブルー 2172-M-Ro	4,000	3,250			2016									
7-264-04	PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN LL相当 ロイヤルブルー 2172-L-Ro	4,000	3,250			2016									
7-269-01	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR S相当 ネイビー 9095P-XS-Na	4,000	3,800			2016									
7-269-02	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR M相当 ネイビー 9095P-S-Na	4,000	3,800			2016									
7-269-03	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR L相当 ネイビー 9095P-M-Na	4,000	3,800			2016									
7-269-04	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR LL相当 ネイビー 9095P-L-Na	4,000	3,800			2016									
7-270-01	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR S相当 グレー 9095P-XS-Pe	4,000	3,800			2016									
7-270-02	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR M相当 グレー 9095P-S-Pe	4,000	3,800			2016									
7-270-03	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR L相当 グレー 9095P-M-Pe	4,000	3,800			2016									
7-270-04	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR LL相当 グレー 9095P-L-Pe	4,000	3,800			2016									
7-271-01	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR S相当 ライトブルー 9095P-XS-Ce	4,000	3,800			2016									
7-271-02	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR M相当 ライトブルー 9095P-S-Ce	4,000	3,800			2016									
7-271-03	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR L相当 ライトブルー 9095P-M-Ce	4,000	3,800			2016									
7-271-04	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR LL相当 ライトブルー 9095P-L-Ce	4,000	3,800			2016									
7-2728-01	オールステンレスハンドル・シリコンスポンジ付き スプーン小	1,530	1,700									29			
7-2728-02	オールステンレスハンドル・シリコンスポンジ付き フォーク小	1,530	1,700									29			
7-2728-03	オールステンレスハンドル・シリコンスポンジ付き スプーン・フォーク兼用小	1,530	1,700									29			
7-2728-04	オールステンレスハンドル・シリコンスポンジ付き スプーン大	1,580	1,750									29			
7-2728-05	オールステンレスハンドル・シリコンスポンジ付き フォーク大	1,580	1,750									29			

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-308-03	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA L相当 ワイン 9181P-M-Wi	4,000	3,800			2016									
7-308-04	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA LL相当 ワイン 9181P-L-Wi	4,000	3,800			2016									
7-311-01	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-040	1,900	2,270	2267	2267										
7-311-02	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-050	2,300	3,010	2267	2267										
7-311-03	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-060	2,400	3,080	2267	2267										
7-311-04	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-070	2,600	3,360	2267	2267										
7-311-05	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-090	3,000	3,430	2267	2267										
7-311-06	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-100	3,500	4,480	2267	2267										
7-311-07	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-120	3,800	4,730	2267	2267										
7-311-08	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-140	4,500	5,830	2267	2267										
7-311-09	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-150	5,400	6,670	2267	2267										
7-311-10	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-170	6,500	8,080	2267	2267										
7-311-11	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-200	7,700	9,620	2267	2267										
7-311-12	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-220	8,800	11,300	2267	2267										
7-311-13	フッ素樹脂(FEP)熱収縮チューブ FEP-250	11,500	15,600	2267	2267										
7-3136-01	ネームケース 85×20mm 50枚入 HB353	2,700	2,900			276									
7-3136-02	ネームケース 120×24mm 50枚入 HB354	3,300	3,600			276									
7-3136-03	ネームケース 60×95mm 10枚入 HB355	900	1,000			276									
7-3137-01	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ ブルー HB436-1	3,300	3,500			273									
7-3137-02	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ ライトブルー HB436-2	3,300	3,500			273									
7-3137-03	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ グリーン HB436-3	3,300	3,500			273									
7-3137-04	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ ライトグリーン HB436-4	3,300	3,500			273									
7-3137-05	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ レッド HB436-5	3,300	3,500			273									
7-3137-06	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ シルバー HB436-6	3,300	3,500			273									
7-3138-01	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ ブルー HB437-1	3,300	3,500			273									
7-3138-02	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ ライトブルー HB437-2	3,300	3,500			273									
7-3138-03	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ グリーン HB437-3	3,300	3,500			273									
7-3138-04	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ ライトグリーン HB437-4	3,300	3,500			273									
7-3138-05	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ レッド HB437-5	3,300	3,500			273									
7-3138-06	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ シルバー HB437-6	3,300	3,500			273									
7-3139-01	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ ブルー HB438-1	3,300	3,500			273									
7-3139-02	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ ライトブルー HB438-2	3,300	3,500			273									
7-3139-03	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ グリーン HB438-3	3,300	3,500			273									
7-3139-04	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ ライトグリーン HB438-4	3,300	3,500			273									
7-3139-05	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ レッド HB438-5	3,300	3,500			273									
7-3139-06	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ シルバー HB438-6	3,300	3,500			273									
7-3140-01	メディカルサポートブック(クリヤー) 2穴タイプ ブルー 背幅31mm HB666-1	1,600	1,750			272									
7-3140-02	メディカルサポートブック(クリヤー) 2穴タイプ ピンク 背幅31mm HB666-5	1,600	1,750			272									
7-3141-01	メディカルサポートブック(クリヤー) 4穴タイプ ブルー 背幅31mm HB667-1	1,600	1,750			272									
7-3141-02	メディカルサポートブック(クリヤー) 4穴タイプ ピンク 背幅31mm HB667-5	1,600	1,750			272									
7-3142-01	メディカルサポートブック(クリヤー) 30穴タイプ ブルー 背幅31mm HB668-1	1,600	1,750			272									
7-3142-02	メディカルサポートブック(クリヤー) 30穴タイプ ピンク 背幅31mm HB668-5	1,600	1,750			272									
7-3143-01	メディカルサポートブック(クリヤー) 2穴タイプ ブルー 背幅41mm HB686-1	1,700	1,850			272									
7-3143-02	メディカルサポートブック(クリヤー) 2穴タイプ ピンク 背幅41mm HB686-5	1,700	1,850			272									
7-3144-01	メディカルサポートブック(クリヤー) 4穴タイプ ブルー 背幅41mm HB687-1	1,700	1,850			272									
7-3144-02	メディカルサポートブック(クリヤー) 4穴タイプ ピンク 背幅41mm HB687-5	1,700	1,850			272									
7-3145-01	メディカルサポートブック(クリヤー) 30穴タイプ ブルー 背幅41mm HB688-1	1,700	1,850			272									
7-3145-02	メディカルサポートブック(クリヤー) 30穴タイプ ピンク 背幅41mm HB688-5	1,700	1,850			272									
7-3146-01	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ ブルー HB446-1	3,300	3,500			273									
7-3146-02	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ ライトブルー HB446-2	3,300	3,500			273									
7-3146-03	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ グリーン HB446-3	3,300	3,500			273									
7-3146-04	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ ライトグリーン HB446-4	3,300	3,500			273									
7-3146-05	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ レッド HB446-5	3,300	3,500			273									
7-3146-06	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ シルバー HB446-6	3,300	3,500			273									
7-3147-01	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ ブルー HB447-1	3,300	3,500			273									
7-3147-02	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ ライトブルー HB447-2	3,300	3,500			273									
7-3147-03	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ グリーン HB447-3	3,300	3,500			273									
7-3147-04	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ ライトグリーン HB447-4	3,300	3,500			273									
7-3147-05	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ レッド HB447-5	3,300	3,500			273									
7-3147-06	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ シルバー HB447-6	3,300	3,500			273									
7-3148-01	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ ブルー HB448-1	3,300	3,500			273									
7-3148-02	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ ライトブルー HB448-2	3,300	3,500			273									
7-3148-03	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ グリーン HB448-3	3,300	3,500			273									
7-3148-04	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ ライトグリーン HB448-4	3,300	3,500			273									
7-3148-05	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ レッド HB448-5	3,300	3,500			273									
7-3148-06	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ シルバー HB448-6	3,300	3,500			273									
7-3162-01	アダクシオンII 白 TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-02	アダクシオンII アイボリー TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-03	アダクシオンII 黒 TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-04	アダクシオンII 茶 TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-05	アダクシオンII ライトグリーン TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-06	アダクシオンII ライトブルー TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-07	アダクシオンII ピンク TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-08	アダクシオンII イエロー TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-09	アダクシオンII グレー TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-10	アダクシオンII オレンジ TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-11	アダクシオンII 抹茶 TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-12	アダクシオンII スカイブルー TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-13	アダクシオンII クリーム TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-14	アダクシオンII メディブルー TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-15	アダクシオンII メディグリーン TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-16	アダクシオンII ライムグリーン TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-17	アダクシオンII ライトブラウン TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3162-18	アダクシオンII レッド TB-1222	261,000	375,000									301			
7-3214-01	鼻用噴霧器 10203100	12,000	15,600			1217									
7-3214-11	鼻用噴霧器用ゴム球 10203200	2,040	2,650			1217									
7-3233-01	ハンズフリーチェア APM-46	72,500	76,800			747									
7-3233-03	ハンズフリーチェア APM-47	81,100	83,600			747									
7-325-01	フロログラスシート 300×300mm	1,700	1,980	2376	2376										
7-325-02	フロログラスシート 500×500mm	4,000	4,610	2376	2376										
7-3272-01	シャワー用ストレッチャー 発泡マットタイプ	171,000	186,000			1964						133			
7-3272-02	シャワー用ストレッチャー 厚手メッシュマットタイプ	174,000	188,000			1964						133			
7-3305-13	TFXオートデイスベンサー ゴージャー 専用手指消毒剤	9,000	9,750			408						375			
7-336-01	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA S相当 ロイヤルブルー 9181P-XS-Ro	4,000	3,800			2016									
7-336-02	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA M相当 ロイヤルブルー 9181P-S-Ro	4,000	3,800			2016									
7-336-03	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA L相当 ロイヤルブルー 9181P-M-Ro	4,000	3,800			2016									
7-336-04	PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA LL相当 ロイヤルブルー 9181P-L-Ro	4,000	3,800			2016									
7-3411-01	保温庫(移動式) GY-02	500,000	520,000			1573									
7-3416-01	ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ(50×50mm) 30枚入り S12-5050S	580	620			1315						403			
7-3416-02	ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ(75×75mm) 30枚入り S12-7575S	820	880			1315						403			
7-3416-03	ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ(75×100mm) 30枚入り S12-7510S	1,000	1,080			1315						403			
7-3417-01	ベスケア滅菌折りガーゼ Yカット・少量タイプ(12折タイプ) SY7575S	1,100	1,180			1314						404			
7-3418-01	ベスケア滅菌不織布ガーゼ Yカット・少量タイプ(8折タイプ) SFY7575S	880	1,080			1315									

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-3539-01	2ステップテストシート 19801	40,000	51,000												
7-3556-11	長持ち冷や枕 専用防水カバー	1,000	1,200												
7-3601-01	PVCボックスホルダー 小 ネジ型 264×114×152mm	5,300	5,800												
7-3601-02	PVCボックスホルダー 小 マグネット型 264×116×152mm	6,600	7,300												
7-3602-01	PVCボックスホルダー 大 ネジ型 264×114×452mm	9,700	10,700												
7-3602-02	PVCボックスホルダー 大 マグネット型 264×116×452mm	11,100	12,400												
7-3603-01	ナビコールドバックレギュラーサイズ	200	250									199			
7-3619-01	ロングシューズカバー 50枚入 LSK-50	3,700	2,700	2982	2982										
7-3622-01	サージカルマスク レギュラー 50枚入 ASMR	510	480									382			
7-3637-01	折りたたみコンパクトベビーベッド 677×954×1115mm MA-3	70,000	75,000												
7-3637-02	折りたたみコンパクトベビーベッド 650×960×1140mm MA-4	80,000	85,000												
7-3638-01	コンパクトベビーベッドツアーオープン ナチュラル(マット付) DY-211NM	69,000	72,000												
7-3638-02	コンパクトベビーベッドツアーオープン ホワイト(マット付) DY-211WM	69,000	72,000												
7-3682-01	体位変換用スライディンググロープ 静電気対策(ライトブルー) SS T4132	1,800	1,910												
7-3682-02	体位変換用スライディンググロープ 静電気対策(ライトブルー) S T4132	1,800	1,910												
7-3682-03	体位変換用スライディンググロープ 静電気対策(ライトブルー) M T4132	1,800	1,910												
7-3682-04	体位変換用スライディンググロープ 静電気対策(ライトブルー) L T4132	1,800	1,910												
7-3710-01	予防衣(センタースリット) ミントグリーン S 852080	2,650	2,850										514		
7-3710-02	予防衣(センタースリット) ミントグリーン M 852081	2,650	2,850										514		
7-3710-03	予防衣(センタースリット) ミントグリーン L 852082	2,650	2,850										514		
7-3710-04	予防衣(センタースリット) ミントグリーン LL 852083	2,650	2,850										514		
7-3710-05	予防衣(センタースリット) ミントグリーン 3L 852084	2,650	2,850										514		
7-3710-06	予防衣(センタースリット) ミントグリーン 4L 852085	2,650	2,850										514		
7-3710-07	予防衣(センタースリット) ミントグリーン 5L 852086	2,650	2,850										514		
7-3787-01	マウスピースカップ ピンク	800	760												
7-3787-02	マウスピースカップ ブルー	800	760												
7-3817-01	P型上肢運動台 800×800×2280mm TB-1175	88,000	98,000												
7-3819-01	セルフワゴン ブラウン 430×250×390mm R-358 BR	3,800	4,000												
7-3819-02	セルフワゴン グレー 430×250×390mm R-358 GR	3,800	4,000												
7-3819-03	セルフワゴン ブラック 430×250×390mm R-358BK	3,800	4,000												
7-3819-04	セルフワゴン ホワイト 430×250×390mm R-358W	3,800	4,000												
7-3883-01	箸/助手 H-2	3,200	3,500										31		
7-3943-29	スマートスコープⅢ エメラルド SO 1019782	23,000	21,000												
7-3943-30	スマートスコープⅢ シャイニーピンク SO 1019783	23,000	21,000												
7-3943-31	スマートスコープⅢ ローズピンク SO 1019784	23,000	21,000												
7-3968-01	クリップボード ヨハー-MC50G	800	960										263		
7-3968-02	クリップボード ヨハー-MC50P	800	960										263		
7-3968-03	クリップボード ヨハー-MC50W	800	960										263		
7-3976-01	垂麻仁油紙	1,830	2,350												
7-4002-01	ステン角超深アミバット キャビネット	1,870	2,100	2709	2709										
7-4002-02	ステン角超深アミバット 15枚取(1枚入り)	2,730	3,060	2709	2709										
7-4002-03	ステン角超深アミバット 10枚取(1枚入り)	4,120	4,250	2709	2709										
7-4002-04	ステン角超深アミバット 取手付き 6枚取(1枚入り)	7,150	7,350	2709	2709										
7-4002-05	ステン角超深アミバット 21枚取(1枚入り)	2,350	2,540	2709	2709										
7-4002-06	ステン角超深アミバット 12枚取(1枚入り)	3,130	3,380	2709	2709										
7-4002-07	ステン角超深アミバット 取手付き 8枚取(1枚入り)	5,610	5,800	2709	2709										
7-4050-01	滅菌ガーゼ 滅菌プレイドP Sサイズ 5050 S	600	650												1317
7-4050-02	滅菌ガーゼ 滅菌プレイドP Mサイズ 7575 M	900	970												1317
7-4050-03	滅菌ガーゼ 滅菌プレイドP Lサイズ 7510 L	1,100	1,180												1317
7-4051-01	アロー眼帯 ブラウンセット	250	300												1208
7-4051-02	アロー眼帯 ローズセット	350	420												1208
7-4051-03	アロー眼帯 B・Vセット	450	540												1208
7-4051-04	アロー眼帯 医家用	4,500	5,500												1208
7-4051-05	アロー眼帯 業務用	9,500	11,500												1208
7-4063-01	折りたたみベッド 本体 ブルー MWO-1875DS	149,000	159,000												1692
7-4063-02	折りたたみベッド 本体 ピンク MWO-1875DS	149,000	159,000												1692
7-4063-03	折りたたみベッド 本体 グリーン MWO-1875DS	149,000	159,000												1692
7-4063-04	折りたたみベッド 本体 ブラウン MWO-1875DS	149,000	159,000												1692
7-4182-11	ドクターズone吸収シート 100枚入 S	1,980	2,590												1601
7-4182-12	ドクターズone吸収シート 50枚入 M	1,980	2,450												1601
7-4182-13	ドクターズone吸収シート 30枚入 L	2,860	3,150												1601
7-4182-14	ドクターズone吸収シート 10枚入 3L	2,420	2,670												1601
7-4182-15	ドクターズone吸収シート 10枚入 4L	3,970	4,370												1601
7-4182-16	ドクターズone吸収シート 10枚入 2L	1,870	2,070												1601
7-4182-17	ドクターズone吸収シート 150枚入 SS	2,210	2,620												1601
7-4205-01	テブラPRO SR5900P	29,800	33,000												267
7-426-01	プラスチックワゴン用取手 奥行385mm用	850	800												223
7-426-02	プラスチックワゴン用取手 奥行455mm用	1,080	1,000												223
7-430-01	アルファワイバー ケース L	36,600	40,300	3243	3243										
7-430-02	アルファワイバー ケース M	28,800	31,700	3243	3243										
7-4306-01	ベスケア ワイパー(ボックスタイプ) WPB-1	850	1,000												1322
7-432-01	エレッククリーナー ケース L	10,500	11,500	3264	3264										404
7-432-02	エレッククリーナー ケース M	8,300	9,000	3264	3264										
7-4327-01	車椅子(スチールタイプ) Fit-ST	19,000	24,000												1801
7-4328-01	車椅子(アルミタイプ)介助ブレーキなし Fit-AL	26,000	27,000												1804
7-4328-02	車椅子(アルミタイプ)介助ブレーキあり Fit-ALB	29,000	31,000												1804
7-4329-01	車椅子(多機能スチールタイプ) Fit-ST-M	34,000	35,000												1801
7-4331-01	浴そうずすりX 在来工法130	22,000	25,000												137
7-4331-02	浴そうずすりX ユニットバス130L	27,000	33,000												137
7-4331-03	浴そうずすりX ユニットバス130H	27,000	33,000												137
7-4332-01	止血バンド ブルー S-BL	640	700												1293
7-4332-02	止血バンド ピンク S-PK	640	700												1293
7-4332-03	止血バンド イエロー S-YW	640	700												1293
7-4332-04	止血バンド グリーン S-GR	640	700												1293
7-4338-01	アングルクッション F432797-L	7,500	6,800												1752
7-4352-01	デルフ持針器 125mm DNH125	7,700	9,000												1667
7-4353-01	チューブ鉗子 155mm TUK15	2,200	2,800												1639
7-4353-02	チューブ鉗子 180mm TUK18	2,600	3,200												1639
7-4441-01	回転シャワー椅子 HS4325AW-R-S	35,600	32,800												1959
7-445-01	飛沫防止パーテーション パネル小	5,800	6,300												507
7-445-02	飛沫防止パーテーション パネル大	6,500	7,000												507
7-4472-13	ショートサイドレール B-LH-721	20,000	28,000												-
7-4472-14	ロングサイドレール B-LH-722	30,000	33,000												-
7-4482-11	ナビトレ 注射用シミュレーションキット 交換用模擬皮膚	1,800	1,600												665
7-4503-01	いつでもさらっと防水シート(ボックスタイプ) ホワイト FSB-90195W	7,200	7,800												1717
7-4503-02	いつでもさらっと防水シート(ボックスタイプ) ブルー FSB-90195B	7,200	7,800												1717
7-4509-01	ウッディオムツ交換車	138,000	109,000												1925
7-4510-03	ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー (9列7段) MC-M63A	107,000	111,000												317
7-4510-04	ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー (9列4段)・クローズドトレイ (9列3段) MC-M63B	110,000	114,000												317
7-4510-05	ウッディ薬品棚 中段用 クローズドトレイ (9列8段) MC-M72A	118,000	122,000												317
7-4510-06	ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー (9列3段)・クローズドトレイ (9列5段) MC-M72B	115,000	119,000												317
7-4511-02	松葉杖ラック(アルミ製) 吊り型	55,000	57,800												1857
7-4521-01	救急カート レッド AM930-R	167,000	157,000												1011
7-4542-01	保湿全身ローション 669201BG	980	1,100												380
7-4558-01	ハイゼ(R)スコープワイパー (内視鏡清掃用ワイパー)	1,950	2,050												-
7-4593-01	口腔ケアモデル アドバンスド	160,000	167,000												353
7-4602-01	弾性ストッキング ジョブスト フォーム アンビショ20 (ハイソックスタイプ) 足首圧20 ² 7hPa) ブラック SS JP-A20K1B	4,310	4,820												1153
7-4602-02	弾性ストッキング ジョブスト フォーム アンビショ20 (ハイソックスタイプ) 足首圧20 ² 7hPa) ブラック S JP-A20K2B	4,310	4,820												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
7-4619-04	連結管 テルフュージョン (びん針) スリムプラスチック型×2 クレンメなし 100本入 TC-00507K	5,040	5,650			1419									
7-4620-01	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン スリッパタイプ 0.5mL 1箱 (25本入) TS-WR0525	6,700	7,510			1421									
7-4620-02	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン ロックタイプ 0.5mL 1箱 (25本入) TS-WR0525L	7,350	8,240			1421									
7-4620-03	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン スリッパタイプ 1.7mL 1箱 (25本入) TS-WR1725	6,700	7,510			1421									
7-4620-04	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン ロックタイプ 1.7mL 1箱 (25本入) TS-WR1725L	7,350	8,240			1421									
7-4620-05	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン スリッパタイプ 2.5mL 1箱 (25本入) TS-WR2527	6,700	7,510			1421									
7-4620-06	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン スリッパタイプ 3.8mL 1箱 (25本入) TS-WR3825	6,700	7,510			1421									
7-4620-07	延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン ロックタイプ 3.8mL 1箱 (25本入) TS-WR3825L	7,350	8,240			1421									
7-4621-01	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ3.1×250mm SF-ET2022	3,940	4,420			1420									
7-4621-02	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ1.1×500mm SF-ET0525	3,940	4,420			1420									
7-4621-03	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ2.1×500mm SF-ET1725	3,940	4,420			1420									
7-4621-04	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ3.1×500mm SF-ET3825	3,940	4,420			1420									
7-4621-05	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ2.1×750mm SF-ET2527	3,940	4,420			1420									
7-4621-06	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ3.1×750mm SF-ET5527	3,940	4,420			1420									
7-4621-07	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ1.1×1000mm SF-ET1020	6,300	7,060			1420									
7-4621-08	サフィード延長チューブ サフィード(スリッパ・両端タイプ) Φ2.1×1000mm SF-ET3520	4,450	4,990			1420									
7-4621-09	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・メス側のみ) Φ3.1×250mm SF-ET2022L	5,000	5,600			1420									
7-4621-10	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・メス側のみ) Φ1.1×500mm SF-ET0525L	5,000	5,600			1420									
7-4621-11	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ1.1×500mm SF-ET0525L22	5,000	5,600			1420									
7-4621-12	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・メス側のみ) Φ2.1×500mm SF-ET1725L	5,000	5,600			1420									
7-4621-13	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ2.1×500mm SF-ET1725L22	5,500	6,160			1420									
7-4621-14	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・メス側のみ) Φ3.1×500mm SF-ET3825L	5,000	5,600			1420									
7-4621-15	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ3.1×500mm SF-ET3825L22	6,300	7,060			1420									
7-4621-16	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・メス側のみ) Φ2.1×750mm SF-ET2527L	5,000	5,600			1420									
7-4621-17	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ2.1×750mm SF-ET2527L22	5,500	6,160			1420									
7-4621-18	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・メス側のみ) Φ3.1×750mm SF-ET5527L	5,000	5,600			1420									
7-4621-19	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ3.1×750mm SF-ET5527L22	6,300	7,060			1420									
7-4621-20	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ1.1×1000mm SF-ET1020L22	8,500	9,520			1420									
7-4621-21	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ2.1×1000mm SF-ET3520L22	7,560	8,470			1420									
7-4621-22	サフィード延長チューブ サフィード(ロック・両端タイプ) Φ1.1×1500mm SF-ET152EL22	10,240	11,470			1420									
7-4622-01	三方活栓 テルフュージョン L型 180° 緑 TS-TL1K	6,300	7,060			1420									
7-4622-02	三方活栓 テルフュージョン L型ロック付 180° 緑 TS-TL2K	7,350	8,240			1420									
7-4622-03	三方活栓 テルフュージョン R型 360° 緑 TS-TR1K	6,300	7,060			1420									
7-4622-04	三方活栓 テルフュージョン R型 360° 赤 TS-TR1K01	6,300	7,060			1420									
7-4622-05	三方活栓 テルフュージョン R型ロック付 360° 緑 TS-TR2K	7,350	8,240			1420									
7-4622-06	三方活栓 テルフュージョン R型ロック付 360° 緑 TS-TR2A	9,190	10,300			1420									
7-4622-12	三方活栓 テルフュージョン キャップのみ(混注用) XX-WS02K*	5,250	5,880			1420									
7-4622-21	三方活栓 テルフュージョン キャップのみ(密栓用) XX-WS01K	3,150	3,530			1420									
7-4623-01	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Cタイプ(大) 21G×3/4(19mm) SV-S21BL	5,250	5,880			1414									
7-4623-02	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Cタイプ(大) 22G×3/4(19mm) SV-S22BL	5,250	5,880			1414									
7-4623-03	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Cタイプ(大) 23G×3/4(19mm) SV-S23BL	5,250	5,880			1414									
7-4623-04	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Dタイプ(小) 21G×5/8(16mm) SV-S21EL	5,250	5,880			1414									
7-4623-05	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Dタイプ(小) 22G×5/8(16mm) SV-S22EL	5,250	5,880			1414									
7-4623-06	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Dタイプ(小) 23G×5/8(16mm) SV-S23EL	5,250	5,880			1414									
7-4623-07	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Dタイプ(小) 25G×5/8(16mm) SV-S25EL	5,250	5,880			1414									
7-4623-08	シールドSVセット(針刺し防止機構付) Dタイプ(小) 27G×1/2(12mm) SV-S27EL	5,250	5,880			1414									
7-4624-01	サフーローF&F(静脈留置針) 18G・1/4(32mm) SR-FF1832	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-02	サフーローF&F(静脈留置針) 18G・2(51mm) SR-FF1851	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-03	サフーローF&F(静脈留置針) 18G・2 1/2(64mm) SR-FF1864	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-04	サフーローF&F(静脈留置針) 20G・1 1/4(32mm) SR-FF2032	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-05	サフーローF&F(静脈留置針) 20G・2(51mm) SR-FF2051	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-06	サフーローF&F(静脈留置針) 22G・1(25mm) SR-FF2225	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-07	サフーローF&F(静脈留置針) 22G・1 1/4(32mm) SR-FF2232	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-08	サフーローF&F(静脈留置針) 24G・3/4(19mm) SR-FF2419	11,050	12,380			1415								456	
7-4624-09	サフーローF&F(静脈留置針) 小ウイング付き 24G・3/4(19mm) SR-FF2419W	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-01	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 18G・1/4(32mm) SR-FS1832	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-02	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 18G・2(51mm) SR-FS1851	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-03	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 18G・2 1/2(64mm) SR-FS1864	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-04	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 20G・1 1/4(32mm) SR-FS2032	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-05	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 20G・2(51mm) SR-FS2051	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-06	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 22G・1(25mm) SR-FS2225	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-07	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 22G・1 1/4(32mm) SR-FS2232	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-08	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 24G・3/4(19mm) SR-FS2419	11,050	12,380			1415								456	
7-4625-09	サフーローフラッシュ(静脈留置針) 24G・3/4(19mm) 小ウイング付き SR-FS2419W	11,050	12,380			1415								456	
7-4626-01	テルモ翼付静注針 Cタイプ(大) 21G×3/4(19mm) SV-21CLK	3,680	4,120			1414									
7-4626-02	テルモ翼付静注針 Cタイプ(大) 22G×3/4(19mm) SV-22CLK	3,680	4,120			1414									
7-4626-03	テルモ翼付静注針 Cタイプ(大) 23G×3/4(19mm) SV-23CLK	3,680	4,120			1414									
7-4626-04	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 21G×5/8(16mm) SV-21DLK	3,680	4,120			1414									
7-4626-05	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 22G×5/8(16mm) SV-22DLK	3,680	4,120			1414									
7-4626-06	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 23G×5/8(16mm) SV-23DLK	3,680	4,120			1414									
7-4626-07	テルモ翼付静注針 Dタイプ(小) 25G×5/8(16mm) SV-25DLK	3,680	4,120			1414									
7-4629-01	テルモ オーラルジェル KC-G100	1,000	1,120											50	
7-4631-01	電子血圧計 アームイン 本体 ES-P2020ZZ	15,900	17,800			818								434	
7-4631-11	電子血圧計 アームイン ACアダプター XX-ES353	3,000	3,360			818								434	
7-4649-02	X線メジャー 40cm MK-XMS40-2	38,000	38,200			1250									
7-4649-03	X線メジャー 50cm MK-XMS50-2	54,000	54,900			1250									
7-4649-04	X線メジャー 60cm MK-XMS60-2	57,000	57,900			1250									
7-4649-08	X線メジャー 60cm MK-XMS60-5	40,000	40,200			1250									
7-4650-01	JPクッション KSX-500	16,000	19,200											303	
7-4653-02	間接用パラマーク 立位タイプ MK-ID402023	3,200	3,700			1251									
7-4653-03	間接用パラマーク 臥位タイプ MK-ID402023	3,200	3,700			1251									
7-4653-04	間接用パラマーク 座位タイプ MK-ID402023	3,200	3,700			1251									
7-4653-05	間接用パラマーク R→Lタイプ MK-ID402023-3T	4,800	5,100			1251									
7-4653-06	間接用パラマーク L→Rタイプ MK-ID402023-3T	4,800	5,100			1251									
7-4653-07	間接用パラマーク P→Aタイプ MK-ID402023-3T	4,800	5,100			1251									
7-4653-08	間接用パラマーク A→Pタイプ MK-ID402023-3T	4,800	5,100			1251									
7-4686-01	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ30 (ハイックスタイプ) 足首圧27°40hPa) プラック SS JP-A30K1B	5,990	6,700			1153									
7-4686-02	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ30 (ハイックスタイプ) 足首圧27°40hPa) プラック S JP-A30K2B	5,990	6,700			1153									
7-4686-03	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ30 (ハイックスタイプ) 足首圧27°40hPa) プラック M JP-A30K3B	5,990	6,700			1153									
7-4686-04	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ30 (ハイックスタイプ) 足首圧27°40hPa) プラック L JP-A30K4B	5,990	6,700			1153									
7-4686-05	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ30 (ハイックスタイプ) 足首圧27°40hPa) プラック 2L JP-A30K5B	5,990	6,700			1153									
7-4687-01	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ40 (ハイックスタイプ) 足首圧40°53hPa) プラック SS JP-A40K1B	7,560	8,500			1153									
7-4687-02	弾性スッキング ジョイント フォーム アビシヨ40 (ハイックスタイプ) 足首圧40°53hPa) プラック S JP-A40K2B	7,560	8,500												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-5153-01	修正テープ<ケシビタ>替替テープ幅4mm TW-284	240	280									261			
7-5153-02	修正テープ<ケシビタ>替替テープ幅5mm TW-285	240	280									261			
7-5153-03	修正テープ<ケシビタ>替替テープ幅6mm TW-286	240	280									261			
7-5154-01	なめらかボールペンK2マツハボールノック式黒10本 K2PR-NB207DX10	860	1,000									261			
7-5154-02	なめらかボールペンK2マツハボールノック式赤10本 K2PR-NB207RX10	860	1,000									261			
7-5154-03	なめらかボールペンK2マツハボールノック式青10本 K2PR-NB207BX10	860	1,000									261			
7-5155-01	K2ボールペン マツハボール ノック式替芯 黒5本 K2PRR-NB207DX5	300	350									261			
7-5155-02	K2ボールペン マツハボール ノック式替芯 赤5本 K2PRR-NB207RX5	300	350									261			
7-5155-03	K2ボールペン マツハボール ノック式替芯 青5本 K2PRR-NB207BX5	300	330									261			
7-5160-01	用箋挟B(総クロス貼り) A4 タテ ヨハ-28	450	520									261			
7-5160-02	用箋挟B(総クロス貼り) A4 ヨコ ヨハ-23	450	520									261			
7-5161-01	用箋挟B(総クロス貼り) B5 タテ ヨハ-25	430	500									261			
7-5161-02	用箋挟B(総クロス貼り) B5 ヨコ ヨハ-20	430	500									261			
7-5162-01	用箋挟B(総クロス貼り) A3 タテ ヨハ-48	710	820									261			
7-5162-02	用箋挟B(総クロス貼り) A3 ヨコ ヨハ-43	710	820									261			
7-5163-01	用箋挟B(総クロス貼り) B4 タテ ヨハ-29	610	670									261			
7-5163-02	用箋挟B(総クロス貼り) B4 ヨコ ヨハ-24	580	670									261			
7-5164-01	用箋挟B(総クロス貼り) A5 タテ ヨハ-26N	380	450									261			
7-5164-02	用箋挟B(総クロス貼り) A5 ヨコ ヨハ-21N	380	450									261			
7-5165-01	用箋挟B(総クロス貼り) B6 タテ ヨハ-27N	340	400									261			
7-5165-02	用箋挟B(総クロス貼り) B6 ヨコ ヨハ-22N	340	400									261			
7-5168-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅35mm 7-E620B	1,050	1,230	2608	2608							263			
7-5168-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅35mm 7-E620C	1,050	1,230	2608	2608							263			
7-5169-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅45mm 7-E630B	1,050	1,230	2608	2608							263			
7-5169-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅45mm 7-E630C	1,050	1,230	2608	2608							263			
7-5170-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅55mm 7-E640B	1,130	1,320	2608	2608							263			
7-5170-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅55mm 7-E640C	1,130	1,320	2608	2608							263			
7-5171-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅65mm 7-E650B	1,130	1,340	2608	2608							263			
7-5171-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅65mm 7-E650C	1,130	1,340	2608	2608							263			
7-5172-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅75mm 7-E660B	1,220	1,420	2608	2608							263			
7-5172-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅75mm 7-E660C	1,220	1,420	2608	2608							263			
7-5173-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅85mm 7-E670B	1,220	1,420	2608	2608							263			
7-5173-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅85mm 7-E670C	1,220	1,420	2608	2608							263			
7-5174-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅95mm 7-E680B	1,410	1,660	2608	2608							263			
7-5174-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅95mm 7-E680C	1,410	1,660	2608	2608							263			
7-5175-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅105mm 7-E690B	1,540	1,800	2608	2608							263			
7-5176-01	チューブファイアル<エ>青A4縦背幅115mm 7-E6100B	1,590	1,850	2608	2608							263			
7-5176-02	チューブファイアル<エ>シルバーA4縦背幅115mm 7-E6100C	1,590	1,850	2608	2608							263			
7-5180-01	フラットファイアル<PP> A4タテ 青 1冊 7-H10B	200	250									262			
7-5180-02	フラットファイアル<PP> A4タテ 緑 1冊 7-H10G	200	250									262			
7-5180-03	フラットファイアル<PP> A4タテ 灰 1冊 7-H10M	200	250									262			
7-5180-04	フラットファイアル<PP> A4タテ 桃 1冊 7-H10P	200	250									262			
7-5180-05	フラットファイアル<PP> A4タテ 黄 1冊 7-H10Y	200	250									262			
7-5180-06	フラットファイアル<PP> A4タテ 黄緑 1冊 7-H10YG	200	250									262			
7-5180-07	フラットファイアル<PP> A4タテ 橙 1冊 7-H10YR	200	250									262			
7-5181-01	フラットファイアル<PP> B5タテ 青 1冊 7-H11B	210	270									262			
7-5181-02	フラットファイアル<PP> B5タテ 緑 1冊 7-H11G	210	270									262			
7-5181-03	フラットファイアル<PP> B5タテ 灰 1冊 7-H11M	210	270									262			
7-5181-04	フラットファイアル<PP> B5タテ 桃 1冊 7-H11P	210	270									262			
7-5181-05	フラットファイアル<PP> B5タテ 黄 1冊 7-H11Y	210	270									262			
7-5181-06	フラットファイアル<PP> B5タテ 黄緑 1冊 7-H11YG	210	270									262			
7-5181-07	フラットファイアル<PP> B5タテ 橙 1冊 7-H11YR	210	270									262			
7-5182-01	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 青 1冊 7-H15B	210	270									262			
7-5182-02	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 緑 1冊 7-H15G	210	270									262			
7-5182-03	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 灰 1冊 7-H15M	210	270									262			
7-5182-04	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 桃 1冊 7-H15P	210	270									262			
7-5182-05	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 黄 1冊 7-H15Y	210	270									262			
7-5182-06	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 黄緑 1冊 7-H15YG	210	270									262			
7-5182-07	フラットファイアル<PP> A4ヨコ 橙 1冊 7-H15YR	210	270									262			
7-5183-01	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 青 1冊 7-H19B	340	430									262			
7-5183-02	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 緑 1冊 7-H19G	340	430									262			
7-5183-03	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 灰 1冊 7-H19M	340	430									262			
7-5183-04	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 桃 1冊 7-H19P	340	430									262			
7-5183-05	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 黄 1冊 7-H19Y	340	430									262			
7-5183-06	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 黄緑 1冊 7-H19YG	340	430									262			
7-5183-07	フラットファイアル<PP> B4ヨコ 橙 1冊 7-H19YR	340	430									262			
7-5184-01	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 青 1冊 7-H48B	500	630									262			
7-5184-02	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 緑 1冊 7-H48G	500	630									262			
7-5184-03	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 灰 1冊 7-H48M	500	630									262			
7-5184-04	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 桃 1冊 7-H48P	500	630									262			
7-5184-05	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 黄 1冊 7-H48Y	500	630									262			
7-5184-06	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 黄緑 1冊 7-H48YG	500	630									262			
7-5184-07	フラットファイアル<PP> A3ヨコ 橙 1冊 7-H48YR	500	630									262			
7-5189-01	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 青 7-V10-3B	290	360									262			
7-5189-02	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ コバルトブルー 7-V10-3CB	290	360									262			
7-5189-03	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 緑 7-V10-3G	290	360									262			
7-5189-04	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ グレー 7-V10-3M	290	360									262			
7-5189-05	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ ピンク 7-V10-3P	290	360									262			
7-5189-06	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 紫 7-V10-3V	290	360									262			
7-5189-07	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 黄 7-V10-3Y	290	360									262			
7-5190-01	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ 青 7-V11-3B	260	320									262			
7-5190-02	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ 緑 7-V11-3G	260	320									262			
7-5190-03	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ ピンク 7-V11-3P	260	320									262			
7-5190-04	フラットファイアルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ 黄 7-V11-3Y	260	320									262			
7-5193-01	リングF<スリムスタイル>青 A4縦 背幅27mm 7-URF420B	460	510									263			
7-5193-02	リングF<スリムスタイル>濃灰 A4縦 背幅27mm 7-URF420DM	460	510									263			
7-5193-03	リングF<スリムスタイル>緑 A4縦 背幅27mm 7-URF420G	460	510									263			
7-5193-04	リングF<スリムスタイル>桃 A4縦 背幅27mm 7-URF420P	460	510									263			
7-5193-05	リングF<スリムスタイル>赤 A4縦 背幅27mm 7-URF420R	460	510									263			
7-5193-06	リングF<スリムスタイル>黄 A4縦 背幅27mm 7-URF420Y	460	510									263			
7-5193-07	リングF<スリムスタイル>黄緑 A4縦 背幅27mm 7-URF420YG	460	510									263			
7-5193-08	リングF<スリムスタイル>橙 A4縦 背幅27mm 7-URF420YR	460	510									263			
7-5194-01	リングF<スリムスタイル>青 A4縦 背幅33mm 7-URF430B	520	590									263			
7-5194-02	リングF<スリムスタイル>濃灰 A4縦 背幅33mm 7-URF430DM	520	590									263			
7-5194-03	リングF<スリムスタイル>緑 A4縦 背幅33mm 7-URF430G	520	590									263			
7-5194-04	リングF<スリムスタイル>桃 A4縦 背幅33mm 7-URF430P	520	590									263			
7-5194-05	リングF<スリムスタイル>赤 A4縦 背幅33mm 7-URF430R	520	590									263			
7-5194-06	リングF<スリムスタイル>黄 A4縦 背幅33mm 7-URF430Y	520	590									263			
7-5194-07	リングF<スリムスタイル>黄緑 A4縦 背幅33mm 7-URF430YG	520	590									263			
7-5194-08	リングF<スリムスタイル>橙 A4縦 背幅33mm 7-URF430YR	520	590									263			
7-5195-01	リングF<スリムスタイル>青 A4縦 背幅42mm 7-URF440B	60													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-5578-01	ラクのみマグ ピンク HS-N28	900	950			1873									
7-5578-02	ラクのみマグ ブルー HS-N28	900	950			1873									
7-5579-01	取っ手付き汁椀 HS-N30	900	950									34			
7-5579-03	取っ手付き汁椀 HS-N32	800	950									34			
7-560-01	フラットスケール 検定付 3級 seca651	195,000	215,000			906									
7-5661-11	クリーンステップポット RB-406S-22L	12,000	13,000	2782	2782	602									
7-5661-12	クリーンステップポット RB-408S-75L	32,500	35,000	2782	2782	602									
7-5661-15	クリーンステップポット RB-406S-5L	4,800	5,500	2782	2782	602									
7-5661-16	クリーンステップポット RB-406S-10L	7,000	8,000	2782	2782	602									
7-5661-17	クリーンステップポット RB-408S-43L	15,900	18,000	2782	2782	602									
7-5661-24	クリーンスクエアポット RB-403S	20,200	23,000	2782	2782	602									
7-5772-01	ポカリエット 500mL×24本 035332602	3,480	3,690									24			
7-5772-02	ポカリエット 1L用パウダー	720	820									24			
7-5801-01	ノンスリップマット ピンク HS-N19	1,460	1,950									33			
7-5801-02	ノンスリップマット ブルー HS-N19	1,460	1,950									33			
7-5803-01	取っ手付き飯碗 梅花赤 HS-N43	800	850									33			
7-5803-02	取っ手付き飯碗 梅花青 HS-N43	800	850									33			
7-5803-03	取っ手付き飯碗 みず玉 HS-N43	800	850									33			
7-5851-01	ベッドサイドテーブル(KLII) No.732	40,500	42,500			1693						182			
7-5851-02	ベッドサイドテーブル(KL/KLII/KLII-G) ラウンドタイプ 733	45,000	47,000			1693						182			
7-5852-01	ベッドサイドテーブル(KL) No.730	28,500	31,500			1693						182			
7-5852-02	ベッドサイドテーブル(KL/KLII/KLII-G) スクエアタイプ 731	33,000	36,000			1693						182			
7-591-01	アルファステック ホワイト(TX7761) 100本入 TX7761	5,600	5,000			496									
7-591-51	アルファステック ホワイト(TX7761) 100本×10袋入 TX7761	51,000	45,000			496									
7-5958-01	つみ草半紙(練習用) 100枚入	480	530									297			
7-5958-02	雪の子半紙(練習用) 竹 1000枚入	3,800	4,200									297			
7-5974-11	マジックベルト ネイビー 45×1200mm	1,400	1,450			1172						320			
7-5974-12	マジックベルト ネイビー 45×600mm	800	850			1172						320			
7-5974-13	マジックベルト ネイビー 45×450mm	750	800			1172						320			
7-5974-14	マジックベルト ネイビー 100×1200mm	2,400	2,700			1172						320			
7-5974-15	マジックベルト ネイビー 35×500mm	650	750			1172						320			
7-5974-16	マジックベルト ネイビー 70×1200mm	1,900	2,100			1172						320			
7-5974-17	マジックベルト ネイビー 100×900mm	2,250	2,500			1172						320			
7-599-01	ハイドロジェル プレストディスク Rite Aid 12枚入 Discs	1,400	1,200			1086									
7-6011-01	オールステンレスハンドル スプーン大	780	950									29			
7-6011-02	オールステンレスハンドル フォーク大	780	950									29			
7-6011-03	オールステンレスハンドル スプーン・フォーク兼用大	780	950									29			
7-6011-04	オールステンレスハンドル スプーン小	730	900									29			
7-6011-05	オールステンレスハンドル フォーク小	730	900									29			
7-6011-06	オールステンレスハンドル スプーン・フォーク兼用小	730	900									29			
7-6017-01	くるくるグリップ ピンク HS-N15	500	700									32			
7-6017-02	くるくるグリップ ブルー HS-N15	500	700									32			
7-6023-21	フィニッシュパウダー(食洗機用洗剤) 重曹	550	610									79			
7-6023-22	フィニッシュパウダー(食洗機用洗剤) レモン	550	610									79			
7-6042-01	クレパス 12色セット LP12R	520	590									332			
7-6042-02	クレパス 16色セット LP16R	700	800									332			
7-6043-01	べんてるえふでネオセーブル(丸筆) 0号 XZBNR-0	200	250									333			
7-6043-02	べんてるえふでネオセーブル(丸筆) 6号 XZBNR-6	200	300									333			
7-6043-03	べんてるえふでネオセーブル(丸筆) 14号 XZBNR-14	350	400									333			
7-6043-04	べんてるえふでネオセーブル(丸筆) 18号 XZBNR-18	550	600									333			
7-6044-02	べんてるえふでネオセーブル(平筆) 6号 XZBNF-6	200	300									333			
7-6044-03	べんてるえふでネオセーブル(平筆) 14号 XZBNF-14	350	400									333			
7-6044-04	べんてるえふでネオセーブル(平筆) 18号 XZBNF-18	550	600									333			
7-6046-01	スケッチブック(図案シリーズ・並口) B5 S140	280	300									333			
7-6046-02	スケッチブック(図案シリーズ・並口) A4 S131	350	370									333			
7-6046-03	スケッチブック(図案シリーズ・並口) B4 S120	450	470									333			
7-6046-04	スケッチブック(図案シリーズ・並口) A3 S115	720	740									333			
7-6047-01	お花紙(五色鶴) ちやいろ GT500-1	650	870									333			
7-6047-02	お花紙(五色鶴) むらさき GT500-2	650	870									333			
7-6047-03	お花紙(五色鶴) うぐいす GT500-3	650	870									333			
7-6047-04	お花紙(五色鶴) ほたん GT500-4	650	870									333			
7-6047-05	お花紙(五色鶴) ふじ GT500-5	650	870									333			
7-6047-06	お花紙(五色鶴) みどり GT500-6	650	870									333			
7-6047-07	お花紙(五色鶴) くら GT500-7	650	870									333			
7-6047-08	お花紙(五色鶴) おれんじ GT500-8	650	870									333			
7-6047-09	お花紙(五色鶴) わかくさ GT500-9	650	870									333			
7-6047-10	お花紙(五色鶴) べにもも GT500-10	650	870									333			
7-6047-11	お花紙(五色鶴) あおみどり GT500-11	650	870									333			
7-6047-12	お花紙(五色鶴) しろ GT500-12	650	870									333			
7-6047-13	お花紙(五色鶴) あお GT500-13	650	870									333			
7-6047-14	お花紙(五色鶴) あか GT500-14	650	870									333			
7-6047-15	お花紙(五色鶴) きいろ GT500-15	650	870									333			
7-6047-16	お花紙(五色鶴) みずいろ GT500-16	650	870									333			
7-6047-17	お花紙(五色鶴) ももいろ GT500-17	650	870									333			
7-6047-18	お花紙(五色鶴) クリーム GT500-18	650	870									333			
7-6047-19	お花紙(五色鶴) うすだいだい GT500-19	650	870									333			
7-6047-20	お花紙(五色鶴) さくら GT500-20	650	870									333			
7-606-01	赤ちゃんネイルトリマー Rite Aid 本体セット Trimmer	2,600	1,980			1091									
7-606-02	赤ちゃんネイルトリマー Rite Aid 交換用バンド(4種類入) Head	700	550			1091									
7-621-01	インスリンポンチ(アルミ仕様) 220×50×135mm IP-BLK	2,500	1,500			394									
7-6227-01	ビットアダクション 白 TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-02	ビットアダクション アイボリー TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-03	ビットアダクション 黒 TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-04	ビットアダクション 茶 TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-05	ビットアダクション ライトグリーン TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-06	ビットアダクション ライトブルー TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-07	ビットアダクション ピンク TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-08	ビットアダクション イエロー TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-09	ビットアダクション グレー TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-10	ビットアダクション オレンジ TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-11	ビットアダクション 抹茶 TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-12	ビットアダクション スカイブルー TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-13	ビットアダクション クリーム TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-14	ビットアダクション メディブルー TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-15	ビットアダクション メディグリーン TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-16	ビットアダクション ライムグリーン TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-17	ビットアダクション ライトブラウン TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6227-18	ビットアダクション レッド TB-1397	257,000	366,000									301			
7-6228-01	ビットレグプレス 白 TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-02	ビットレグプレス アイボリー TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-03	ビットレグプレス 黒 TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-04	ビットレグプレス 茶 TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-05	ビットレグプレス ライトグリーン TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-06	ビットレグプレス ライトブルー TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-07	ビットレグプレス ピンク TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-08	ビットレグプレス イエロー TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-09	ビットレグプレス グレー TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-10	ビットレグプレス オレンジ TB-1396	239,000	306,000									301			
7-6228-11	ビットレグプレス 抹茶 TB-1396	239,000	306,000												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-6413-03	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス アクアマリン 7M103WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-04	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス ダイヤモンド 7M104WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-05	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス エメラルド 7M105WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-06	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス アレキサンドライト 7M106WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-07	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス ルビー 7M107WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-08	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス ペリドット 7M108WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-09	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス サファイア 7M109WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-10	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス ローズ 7M110WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-11	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス トパーズ 7M111WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-12	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス ブルージルコン 7M112WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-13	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス パール 7M1301WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-14	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス オニキス 7M1307WL	1,400	1,490			1226									
7-6413-15	セイフティアッサー(耳たぶ) 医療用ステンレス ボール 7M300WL	1,400	1,490			1226									
7-6414-01	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス ガーネット 7M101ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-02	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス アメジスト 7M102ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-03	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス アクアマリン 7M103ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-04	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス ダイヤモンド 7M104ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-05	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス エメラルド 7M105ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-06	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス アレキサンドライト 7M106ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-07	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス ルビー 7M107ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-08	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス ペリドット 7M108ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-09	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス サファイア 7M109ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-10	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス ローズ 7M110ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-11	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス トパーズ 7M111ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-12	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス ブルージルコン 7M112ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-13	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン処理医療用ステンレス パール 7M1301ZL	1,600	1,710			1226									
7-6414-15	セイフティアッサー(耳たぶ) 純チタン ボール 7M300ZL	1,600	1,710			1226									
7-6424-01	点検パン(点検・整備識別テープ) TKB1850	8,800	9,500			1270									
7-6428-01	まきづめリフトPRO 2個入 ML4WF	5,520	7,380			1164									
7-6428-02	まきづめリフトPRO用 マイクロニッパー・プロ NP3	2,880	2,980			1164									
7-6428-03	まきづめリフトPRO まきづめヤスリ MLY	3,200	3,420			1164									
7-6428-04	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.35×70mm 4本入 MW35	3,200	3,420			1164									
7-6428-05	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.40×70mm 4本入 MW40	3,200	3,420			1164									
7-6428-06	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.45×70mm 4本入 MW45	3,200	3,420			1164									
7-6428-07	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.50×70mm 4本入 MW50	4,000	4,280			1164									
7-6428-08	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.55×70mm 4本入 MW55	4,000	4,280			1164									
7-6428-09	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.60×70mm 4本入 MW60	4,000	4,280			1164									
7-6428-10	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.40×70mm 4本入 MT40	8,000	8,560			1164									
7-6428-11	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.45×70mm 4本入 MT45	8,000	8,560			1164									
7-6428-12	まきづめリフトPRO まきづめワイヤー単独 φ0.50×70mm 4本入 MT50	8,000	8,560			1164									
7-6428-13	まきづめリフトPRO LEDブルーライト MLL	1,000	1,070			1164									
7-6428-14	まきづめリフトPRO 光硬化ジェル 8mL MLG	1,400	1,490			1164									
7-6471-01	タブメーカー ダークブラウン TC-TB64	2,000	2,200			1269									
7-6471-02	タブメーカー アイボリー TC-TB65	2,000	2,200			1269									
7-650-01	グループ・ベグボード(鍵穴型ベグ) 105×235×25mm 12-3010	50,900	41,000			1202						323			
7-6512-01	脊椎可動式 骨格モデル Hugo 3014	181,000	123,000			673									
7-652-01	バドューベグボード 300×455×20mm 12-3000	58,000	49,800			1202						323			
7-6563-01	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールブルー TSS-W13BL	40,700	42,600			759									
7-6563-02	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールグリーン TSS-W13BL	40,700	42,600			759									
7-6563-03	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールピンク TSS-W13BL	40,700	42,600			759									
7-6563-04	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールイエロー TSS-W13BL	40,700	42,600			759									
7-6564-01	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールブルー TSS-PW13BL	45,600	47,800			759									
7-6564-02	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールグリーン TSS-PW13BL	45,600	47,800			759									
7-6564-03	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールピンク TSS-PW13BL	45,600	47,800			759									
7-6564-04	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールイエロー TSS-PW13BL	45,600	47,800			759									
7-6634-01	電子聴診器JPES-01	200,000	230,000									426			
7-6764-01	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前閉じタイプ ブルー	1,470	1,530			2057									
7-6764-02	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前閉じタイプ グリーン	1,470	1,530			2057									
7-6764-03	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前閉じタイプ キヤメル	1,470	1,530			2057									
7-6764-04	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前閉じタイプ ピンク	1,470	1,530			2057									
7-6764-05	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前閉じタイプ ベージュ	1,470	1,530			2057									
7-6764-51	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前閉じ ブルー	7,790	8,090			2057									
7-6764-52	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前閉じ グリーン	7,790	8,090			2057									
7-6764-53	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前閉じ キヤメル	7,790	8,090			2057									
7-6764-54	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前閉じ ピンク	7,790	8,090			2057									
7-6764-55	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前閉じ ベージュ	7,790	8,090			2057									
7-6765-01	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前開きタイプ ブルー	1,470	1,530			2057									
7-6765-02	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前開きタイプ グリーン	1,470	1,530			2057									
7-6765-03	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前開きタイプ キヤメル	1,470	1,530			2057									
7-6765-04	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前開きタイプ ピンク	1,470	1,530			2057									
7-6765-05	スリッパ(抗菌カラーテンドー) 前開きタイプ ベージュ	1,470	1,530			2057									
7-6765-51	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前開き ブルー	7,790	8,090			2057									
7-6765-52	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前開き グリーン	7,790	8,090			2057									
7-6765-53	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前開き キヤメル	7,790	8,090			2057									
7-6765-54	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前開き ピンク	7,790	8,090			2057									
7-6765-55	スリッパ(抗菌カラーテンドー・6足入) 前開き ベージュ	7,790	8,090			2057									
7-6820-01	救護担架(ターボリ製) ES-N	24,900	26,500			1048						272			
7-6825-02	折りたたみ採血台 ブルー 800×450×750	41,000	31,000			1280									
7-6860-01	日本薬局方カプセル 000号	1,050	2,220			356									
7-6860-02	日本薬局方カプセル 00号	700	890			356									
7-6860-03	日本薬局方カプセル 0号	530	670			356									
7-6860-04	日本薬局方カプセル 1号	500	630			356									
7-6860-05	日本薬局方カプセル 2号	480	620			356									
7-6860-06	日本薬局方カプセル 3号	480	620			356									
7-6860-07	日本薬局方カプセル 4号	480	620			356									
7-6860-08	日本薬局方カプセル 5号	480	620			356									
7-6861-01	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 0号 100個入	1,070	1,180	524	524	356									
7-6861-02	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 1号 100個入	1,040	1,150	524	524	356									
7-6861-03	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 2号 100個入	1,000	1,100	524	524	356									
7-6861-04	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 3号 100個入	960	1,090	524	524	356									
7-6861-51	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 0号 1000個入	9,800	10,800	524	524	356									
7-6861-52	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 1号 1000個入	9,600	10,550	524	524	356									
7-6861-53	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 2号 1000個入	9,200	10,100	524	524	356									
7-6861-54	DRカプセル(耐酸性食品カプセル) 3号 1000個入	8,800	9,950	524	524	356									
7-7165-21	アタマジミ除去装置 V-comb 本体セット A1	9,300	8,800			1092									
7-7244-01	キノソフト(粘着性伸縮包帯) 12.5mm×5m B5201	970	1,150			1350									
7-7244-02	キノソフト(粘着性伸縮包帯) 25mm×5m B5202	970	1,150			1350									
7-7244-03	キノソフト(粘着性伸縮包帯) 38mm×5m B5203	1,460	1,730			1350									
7-7244-04	キノソフト(粘着性伸縮包帯) 50mm×5m B5205	970	1,150			1350									
7-7244-05	キノソフト(粘着性伸縮包帯) 75mm×5m B5207	1,460	1,730			1350									
7-7244-06	キノソフト(粘着性伸縮包帯) 100mm×5m B5210	1,940	2,290			1350			</						

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビーイ ングパンフ 頁
7-7537-01	ニースプリント(伸展位膝関節固定帯) ショート S NE-1111	4,800	5,500			1122									
7-7537-02	ニースプリント(伸展位膝関節固定帯) ショート M NE-1112	4,800	5,500			1122									
7-7537-03	ニースプリント(伸展位膝関節固定帯) ショート L NE-1113	4,800	5,500			1122									
7-7537-04	ニースプリント(伸展位膝関節固定帯) ショート LL NE-1114	4,800	5,500			1122									
7-7547-01	ヒューゴステッキ ブラック 104750	4,200	4,800									240			
7-7547-02	ヒューゴステッキ ブルー 104751	4,200	4,800									240			
7-7547-03	ヒューゴステッキ ピンク 104752	4,200	4,800									240			
7-7547-04	ヒューゴステッキ ブラウン 104753	4,200	4,800									240			
7-7547-05	ヒューゴステッキ グレー 104754	4,200	4,800									240			
7-7547-06	ヒューゴステッキ ワインレッド 104756	4,200	4,800									240			
7-7547-07	ヒューゴステッキ 104757	4,200	4,800									240			
7-7576-01	非接触式体温計 NC200	8,450	7,000	3108	3108	821						439			
7-7578-02	内視鏡カメラ用ドレープ 80個入 10-1123EU	54,100	39,800			1595									
7-7588-01	爪ニッパー(刃先ストレートタイプ) #P3355-STR	11,000	9,200			1159									
7-7601-11	ミニスキンマーカ 1481GVFSR 1本入	320	280			-									
7-7601-13	スキンマーカ 1437GVFSR 1本入	240	180			-									
7-7601-51	ミニスキンマーカ 1481GVFSR-100 100本入	26,000	24,000			-									
7-7601-53	スキンマーカ 1437GVFSR-100 100本入	19,000	14,500			-									
7-7601-63	スキンマーカ 1437GVFSR-100AO	19,000	17,500			-									
7-7608-01	滑り止めシート 20cm×1m 青 T/R-1	4,500	4,100	3036	3036	1996									
7-7608-02	滑り止めシート 20cm×1m 赤 T/R1	4,500	4,100	3036	3036	1996									
7-7608-03	滑り止めシート 30cm×1m 青 T/R-2	5,600	5,200	3036	3036	1996									
7-7608-04	滑り止めシート 30cm×1m 赤 T/R-3	5,600	5,200	3036	3036	1996									
7-7608-05	滑り止めシート 40cm×2m 青 T/R7	15,000	13,800	3036	3036	1996									
7-7608-06	滑り止めシート 40cm×2m 赤 T/R8	15,000	13,800	3036	3036	1996									
7-7616-01	ネイルカッターpro #P3355	11,000	9,200			1159									
7-7636-14	UVクリーン エクセレント(殺菌スリッパ保管庫) 10足 オリエンタルチェリー	150,000	188,000			440						354			
7-7659-03	キャビネットドレー DT-C	430	310			1551									
7-7659-06	キャビネットドレー DT-F	430	310			1551									
7-7664-01	プロシエ・検診用ディスプレイ(ロングタイプ) 穴あき 1枚×50袋入 PP-L	7,000	6,000			529									
7-7664-02	プロシエ・検診用ディスプレイ(ロングタイプ) バックシール型 1枚×50袋入 PP-L	8,400	8,000			529									
7-7665-01	プロシエ・検診用ディスプレイ(スーパーロングタイプ) 穴あき 1枚×50袋入 PP-SL	7,900	6,800			529									
7-7665-02	プロシエ・検診用ディスプレイ(スーパーロングタイプ) バックシール型 1枚×50袋入 PP-SL	9,200	8,800			529									
7-7689-01	ベスケア 自着性伸縮包帯 25mm×4.5m 12個入 25-BG	1,450	1,600			1344						411			
7-7689-02	ベスケア 自着性伸縮包帯 45mm×4.5m 6個入 45-BG	1,500	1,650			1344						411			
7-7717-01	コンプレッサ一式エアガン(台車付き) SA-ABM	456,000	478,000			1527									
7-7718-01	遺体冷蔵庫 横型 一休用	3,200,000	3,300,000			1492									
7-7718-02	遺体冷蔵庫 横型 二休用	3,600,000	3,700,000			1492									
7-7743-01	ライトターン	22,500	26,000									196			
7-7755-06	ナビス快適サンダル(ジェットウォッシャー可) グリーン 8号(28.0~29.0cm)	3,980	3,500	3002	3002	2056									41
7-7768-01	マルチホルダー(手すりタイプ) 1段 HH-MH1	2,400	1,500			585									
7-7769-01	マルチホルダー(ネジタイプ) 1段 HH-MS1	2,200	1,300	2933	2933	585									
7-7777-25	電動鼻水吸引器カシュウ用カシュウバッグ カーキ	2,900	2,000			1213									
7-7782-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S12B	47,500	51,000			251									
7-7782-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S12W	47,500	51,000			251									
7-7782-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S12P	47,500	51,000			251									
7-7782-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S12G	47,500	51,000			251									
7-7782-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S12V	47,500	51,000			251									
7-7783-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S13B	50,000	53,000			251									
7-7783-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S13W	50,000	53,000			251									
7-7783-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S13P	50,000	53,000			251									
7-7783-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S13G	50,000	53,000			251									
7-7783-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S13V	50,000	53,000			251									
7-7784-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S14B	52,000	55,000			251									
7-7784-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S14W	52,000	55,000			251									
7-7784-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S14P	52,000	55,000			251									
7-7784-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S14G	52,000	55,000			251									
7-7784-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S14V	52,000	55,000			251									
7-7785-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S15B	54,500	57,000			251									
7-7785-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S15W	54,500	57,000			251									
7-7785-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S15P	54,500	57,000			251									
7-7785-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S15G	54,500	57,000			251									
7-7785-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S15V	54,500	57,000			251									
7-7786-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S16B	56,500	59,000			251									
7-7786-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S16W	56,500	59,000			251									
7-7786-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S16P	56,500	59,000			251									
7-7786-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S16G	56,500	59,000			251									
7-7786-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S16V	56,500	59,000			251									
7-7787-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S17B	59,000	61,000			251									
7-7787-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S17W	59,000	61,000			251									
7-7787-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S17P	59,000	61,000			251									
7-7787-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S17G	59,000	61,000			251									
7-7787-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S17V	59,000	61,000			251									
7-7788-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) モカ LS-S18B	61,000	63,000			251									
7-7788-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ミルク LS-S18W	61,000	63,000			251									
7-7788-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) ビーチ LS-S18P	61,000	63,000			251									
7-7788-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) キウイ LS-S18G	61,000	63,000			251									
7-7788-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背無し) グレープ LS-S18V	61,000	63,000			251									
7-7789-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) モカ LS-S12BB	60,000	64,000			251									
7-7789-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ミルク LS-S12BW	60,000	64,000			251									
7-7789-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ビーチ LS-S12BP	60,000	64,000			251									
7-7789-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) キウイ LS-S12BG	60,000	64,000			251									
7-7789-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) グレープ LS-S12BV	60,000	64,000			251									
7-7790-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) モカ LS-S13BB	62,000	66,000			251									
7-7790-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ミルク LS-S13BW	62,000	66,000			251									
7-7790-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ビーチ LS-S13BP	62,000	66,000			251									
7-7790-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) キウイ LS-S13BG	62,000	66,000			251									
7-7790-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) グレープ LS-S13BV	62,000	66,000			251									
7-7791-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) モカ LS-S14BB	64,500	68,000			251									
7-7791-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ミルク LS-S14BW	64,500	68,000			251									
7-7791-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ビーチ LS-S14BP	64,500	68,000			251									
7-7791-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) キウイ LS-S14BG	64,500	68,000			251									
7-7791-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) グレープ LS-S14BV	64,500	68,000			251									
7-7792-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) モカ LS-S15BB	66,500	70,000			251									
7-7792-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ミルク LS-S15BW	66,500	70,000			251									
7-7792-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ビーチ LS-S15BP	66,500	70,000			251									
7-7792-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) キウイ LS-S15BG	66,500	70,000			251									
7-7792-05	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) グレープ LS-S15BV	66,500	70,000			251									
7-7793-01	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) モカ LS-S16BB	69,000	72,000			251									
7-7793-02	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ミルク LS-S16BW	69,000	72,000			251									
7-7793-03	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) ビーチ LS-S16BP	69,000	72,000			251									
7-7793-04	スリムロビーベンチ(夜光タイプ・背付き) キウイ LS-S16BG	69,													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-8436-01	プロシエ・ディスボスクラブシャツ 50枚入 S	16,300	12,500			1604									
7-8436-02	プロシエ・ディスボスクラブシャツ 50枚入 M	16,300	12,500			1604									
7-8436-03	プロシエ・ディスボスクラブシャツ 50枚入 L	16,300	12,500			1604									
7-8436-04	プロシエ・ディスボスクラブシャツ 50枚入 LL	16,300	12,500			1604									
7-8437-01	プロシエ・ディスボスクラブパンツ 50枚入 S	23,900	18,500			1604									
7-8437-02	プロシエ・ディスボスクラブパンツ 50枚入 M	23,900	18,500			1604									
7-8437-03	プロシエ・ディスボスクラブパンツ 50枚入 L	23,900	18,500			1604									
7-8437-04	プロシエ・ディスボスクラブパンツ 50枚入 LL	23,900	18,500			1604									
7-8441-01	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 0号 100個入	690	780			356									
7-8441-02	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 1号 100個入	650	740			356									
7-8441-03	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 2号 100個入	630	700			356									
7-8441-04	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 3号 100個入	630	700			356									
7-8441-51	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 0号 1000個入	6,700	7,500			356									
7-8441-52	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 1号 1000個入	6,300	7,150			356									
7-8441-53	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 2号 1000個入	6,130	6,830			356									
7-8441-54	ヴィビエーキャップス(植物性カプセル) 3号 1000個入	6,130	6,830			356									
7-849-01	消毒液スタンド 足踏み式	27,500	28,900			401									
7-849-02	消毒液スタンド 高さ調節式	17,600	18,500			401									
7-8506-01	シャワーラックV 通常タイプ O型 SWR140	95,000	98,000									130			
7-8506-02	シャワーラックV 通常タイプ 穴無し SWR141	97,000	100,000									130			
7-8506-03	シャワーラックV 通常タイプ U型 SWR142	95,000	98,000									130			
7-8510-01	スボジカEXK 60本入 EXK	1,800	1,880									46			
7-8510-02	スボジカEXK 300本入 EXK	7,500	7,800									46			
7-8574-01	レンジでゆたぼん レギュラー 33045-0	860	960									201			
7-8574-02	レンジでゆたぼん Lサイズ 33046-0	1,100	1,200									201			
7-8574-03	レンジでゆたぼん おしりホット 33053-0	1,100	1,200									201			
7-8574-04	レンジでゆたぼん 首・肩用 33047-0	1,100	1,200									201			
7-8588-01	4点杖 アルキメイト S AM-01-S-BM	16,500	18,000									243			
7-8588-02	4点杖 アルキメイト M AM-01-M-BM	16,500	18,000									243			
7-8588-11	4点杖 アルキメイト用替えゴム 4個入	1,500	1,800									243			
7-8615-01	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・クロージュタイプ) ネイビー S KM-3000D	8,800	10,500									247			
7-8615-02	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・クロージュタイプ) ネイビー M KM-3000D	8,800	10,500									247			
7-8615-03	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・クロージュタイプ) ブラウン S KM-3000D	8,800	10,500									247			
7-8615-04	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・クロージュタイプ) ブラウン M KM-3000D	8,800	10,500									247			
7-8617-01	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・サファリタイプ) ベージュ M KM-3000B	8,800	9,900									247			
7-8617-02	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・サファリタイプ) ベージュ L KM-3000B	8,800	9,900									247			
7-8617-03	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・サファリタイプ) ブラック M KM-3000B	8,800	9,900									247			
7-8617-04	頭部保護帽(おでかけヘッドガードセパレート・サファリタイプ) ブラック L KM-3000B	8,800	9,900									247			
7-8668-01	手芸用紙ねんど(サンコアラ) 283-008	400	500									296			
7-8679-01	光るスポンジブラシ ピカスポ X351P03	2,750	3,500									43			
7-8696-01	ピカスポ 光る歯ブラシ 本体+歯ブラシ1本入	1,980	2,500									43			
7-8696-11	ピカスポ 光る歯ブラシ 替えブラシ 4本入	1,200	1,500									43			
7-871-01	折りたたみ昇降テーブル TBH-1212-XBE	245,000	259,000			1859									
7-875-01	デイスボ樹脂舌圧子 200袋入 PTD	3,890	2,900			857									
7-878-01	内視鏡処置具ハンガー(内視鏡システムタイプ) 5本タイプ IGU	58,000	62,000			1234									
7-8795-01	モクヘッド TB-895 スカイブルー	80,000	128,000									361			
7-8795-02	モクヘッド TB-895 ライムグリーン	80,000	128,000									361			
7-8795-03	モクヘッド TB-895 ピンク	80,000	128,000									361			
7-881-01	防災&災害専用テント 3550×5310×3070mm AZKS-1	318,500	368,000			648									
7-881-02	防災&災害専用テント 3000×6000×3200~3700mm AZYS-1	400,750	431,000			648									
7-895-01	ラボヘッド 1.7×1648-17	14,100	16,900			854									
7-895-02	ラボヘッド 2×1648-20	14,100	16,900			854									
7-895-03	ラボヘッド 2.5×1648-25	14,100	16,900			854									
7-895-04	ラボヘッド 3×1648-30	14,100	16,900			854									
7-896-01	ラボフレーム 1.7×(両眼用) 1644-50	14,100	16,900			855									
7-896-02	ラボフレーム 2×(両眼用) 1644-51	14,100	16,900			855									
7-896-03	ラボフレーム 2.5×(両眼用) 1644-52	14,100	16,900			855									
7-896-04	ラボフレーム 3×(両眼用) 1644-53	14,100	16,900			855									
7-896-05	ラボフレーム 4×(単眼用) 1644-54	14,100	16,900			855									
7-896-06	ラボフレーム 7×(単眼用) 1644-57	14,100	16,900			855									
7-9106-01	お薬カレンダー M IF-3011	1,200	1,720									507			
7-9106-02	お薬カレンダー L IF-3012	1,700	2,470									507			
7-9106-03	お薬カレンダー LL IF-3013	2,700	3,930									507			
7-9175-11	折りたたみ式簡易隔離ブース OKKB-1N	626,000	735,000	3159	3159	498			349						
7-9224-01	化学防護服 M CN4013DT M	1,300	980			526								19	
7-9224-02	化学防護服 L CN4013DT L	1,300	980			526								19	
7-9246-21	カラフルパーテーション ホワイト FMS18508-WH	168,000	148,000			735									
7-9246-22	カラフルパーテーション ブルー FMS18508-BL	168,000	148,000			735									
7-9246-23	カラフルパーテーション クリーム FMS18508-CR	168,000	148,000			735									
7-9246-24	カラフルパーテーション ピンク FMS18508-PK	168,000	148,000			735									
7-9253-01	ナビガードマスク(小さめサイズ) 50枚入 KM-S	510	450			543						382			
7-9253-51	ナビガードマスク(小さめサイズ) 40箱入 KM-S-CS	19,000	18,000			543						382			
7-9256-01	消毒ボトル噴霧器(足踏み式) OS-01	20,000	14,500			402									
7-9258-01	抑制帯 Renol Fix 標準セット RFBAG115M	83,000	79,000			608									
7-9258-11	抑制帯 Renol Fix 腹部用ベルト M RFB09115M	25,800	25,000			608									
7-9258-12	抑制帯 Renol Fix 腹部用ベルト L RFB09140M	25,800	25,000			608									
7-9258-13	抑制帯 Renol Fix 股下用ベルト RFP22000	3,920	3,800			608									
7-9258-14	抑制帯 Renol Fix 腹部用延長ベルト RFB10200M	3,910	3,800			608									
7-9258-15	抑制帯 Renol Fix 胸部固定ベルト RFY21610M	20,600	20,000			608									
7-9258-16	抑制帯 Renol Fix 手首用ベルト RFW16200M	13,400	13,000			608									
7-9258-17	抑制帯 Renol Fix 足首用ベルト RFA17200M	18,600	18,000			608									
7-9258-18	抑制帯 Renol Fix マグネットロック RFK01222	1,850	1,800			608									
7-9258-19	抑制帯 Renol Fix マグネットキー RFK01111	930	900			608									
7-9261-01	キノエイドかみばん 9mm×10m 30巻入 3160	1,720	2,070			1362									
7-9262-01	優肌絆不織布 白 12mm×7m 24巻入 3261	3,880	4,540			1362									
7-9262-02	優肌絆不織布 白 25mm×7m 12巻入 3262	3,880	4,540			1362									
7-9262-03	優肌絆不織布 白 50mm×7m 6巻入 3265	3,880	4,540			1362									
7-9266-01	優肌ハーフロールHS 50mm×2m 12巻入 H24S05	7,200	8,520			1376									
7-9266-02	優肌ハーフロールHS 100mm×1m 12巻入 H24S10	7,200	8,520			1376									
7-9267-01	キノホワイト 12.5mm×10m 4巻入 B5101	980	1,160			1350									
7-9267-02	キノホワイト 25mm×10m 2巻入 B5102	980	1,160			1350									
7-9267-03	キノホワイト 38mm×10m 2巻入 B5103	1,470	1,740			1350									
7-9267-04	キノホワイト 50mm×10m B5105	980	1,160			1350									
7-9267-05	キノホワイト 75mm×10m B5107	1,470	1,740			1350									
7-9267-06	キノホワイト 100mm×10m B5110	1,960	2,320			1350									
7-9267-07	キノホワイト 150mm×10m B5115	2,940	3,470			1350									
7-9268-01	キノフィックス 12.5mm×5m 4巻入 B5601	970	1,150			1350									
7-9268-02	キノフィックス 25mm×5m 2巻入 B5602	970	1,150			1350									
7-9268-03	キノフィックス 38mm×5m 2巻入 B5603	1,460	1,730			1350									
7-9268-04	キノフィックス 50mm×5m B5605	970	1,150			1350									
7-9268-05	キノフィックス 75mm×5m B5607	1,460	1,730			1350									
7-9268-06	キノフィックス 100mm×5m B5610	1,940	2,290			1350									
7-9270-01	優肌絆EasyCut 12mm×7m 24巻入 3291	3,880	4,540			1362									
7-9270-02	優肌絆EasyCut 25mm×7m 12巻入 3292	3,880	4,540			1362									
7-9270-03	優肌絆EasyCut 50mm×7m 6巻入 3295	3,880	4,540			1362									

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-9619-02	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ホワイト M MBB100WHTMD	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-03	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ホワイト L MBB100WHTLG	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-04	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ネイビー S MBB100NAVSM	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-05	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ネイビー M MBB100NAVMD	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-06	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ネイビー L MBB100NAVLG	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-07	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) グレー S MBB100GRYSM	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-08	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) グレー M MBB100GRYMD	3,200	2,940			1918						159			
7-9619-09	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) グレー L MBB100GRYLG	3,200	2,940			1918						159			
7-9620-01	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ホワイト S M100WHTSMEA	2,700	2,480			1919						159			
7-9620-02	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ホワイト M M100WHTMDEA	2,700	2,480			1919						159			
7-9620-03	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) ホワイト L M100WHTLGEA	2,700	2,480			1919						159			
7-9620-04	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) グレー S M100GRYSMEA	2,700	2,480			1919						159			
7-9620-05	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) グレー M M100GRYMD	2,700	2,480			1919						159			
7-9620-06	失禁用パンツ(男性用少量タイプ) グレー L M100GRYLGEA	2,700	2,480			1919						159			
7-9627-01	自動開閉ゴミ箱(小型タイプ) 5L 白 PD-CD5L	5,600	5,500			603									
7-9630-01	歩きやすいスティック PrimeStick Black	5,000	3,800			1847						239			
7-9630-02	歩きやすいスティック PrimeStick Green	5,000	3,800			1847						239			
7-9633-01	歩きやすいステッキ(ビッグフットタイプ) BigFootCane Black	5,500	4,400			1848						239			
7-9633-02	歩きやすいステッキ(ビッグフットタイプ) BigFootCane Green	5,500	4,400			1848						239			
7-9634-01	歩きやすいステッキ CycloneCane Black	4,500	3,900			1848						239			
7-9634-02	歩きやすいステッキ CycloneCane Green	4,500	3,900			1848						239			
7-9636-01	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m タン 10-6510	2,400	2,200			1191						315			
7-9636-02	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m イエロー 10-6511	2,500	2,300			1191						315			
7-9636-03	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m レッド 10-6512	2,800	2,500			1191						315			
7-9636-04	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m グリーン 10-6513	2,900	2,600			1191						315			
7-9636-05	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m ブルー 10-6514	3,100	2,800			1191						315			
7-9636-06	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m ブラック 10-6515	3,300	3,000			1191						315			
7-9636-07	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m シルバー 10-6516	3,500	3,200			1191						315			
7-9636-08	ゴープバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m ゴールド 10-6517	3,600	3,200			1191						315			
7-9638-02	ループバンド(ラテックス製) 508mm レッド 10-5252	1,400	1,000			1191						315			
7-9638-03	ループバンド(ラテックス製) 508mm グリーン 10-5253	1,700	1,200			1191						315			
7-9638-04	ループバンド(ラテックス製) 508mm ブルー 10-5254	1,800	1,300			1191						315			
7-9638-05	ループバンド(ラテックス製) 762mm イエロー 10-5261	1,500	1,050			1191						315			
7-9638-06	ループバンド(ラテックス製) 762mm レッド 10-5262	1,700	1,200			1191						315			
7-9638-07	ループバンド(ラテックス製) 762mm グリーン 10-5263	1,800	1,300			1191						315			
7-9638-08	ループバンド(ラテックス製) 762mm ブルー 10-5264	2,000	1,450			1191						315			
7-9638-09	ループバンド(ラテックス製) 1524mm イエロー 10-5291	1,700	1,250			1191						315			
7-9638-10	ループバンド(ラテックス製) 1524mm レッド 10-5292	1,900	1,400			1191						315			
7-9638-11	ループバンド(ラテックス製) 1524mm グリーン 10-5293	2,100	1,600			1191						315			
7-9638-12	ループバンド(ラテックス製) 1524mm ブルー 10-5294	2,200	1,700			1191						315			
7-9639-01	ゴーチューブ(ラテックスフリー) 長さ7.6m タン 10-4930	2,900	2,300			1191						315			
7-9639-02	ゴーチューブ(ラテックスフリー) 長さ7.6m イエロー 10-4931	3,300	2,700			1191						315			
7-9639-03	ゴーチューブ(ラテックスフリー) 長さ7.6m レッド 10-4932	3,900	3,200			1191						315			
7-9639-04	ゴーチューブ(ラテックスフリー) 長さ7.6m グリーン 10-4933	4,300	3,600			1191						315			
7-9639-05	ゴーチューブ(ラテックスフリー) 長さ7.6m ブルー 10-4934	4,700	4,000			1191						315			
7-9639-06	ゴーチューブ(ラテックスフリー) 長さ7.6m ブラック 10-4935	5,100	4,300			1191						315			
7-9643-01	UV減菌インジケーター(3D-空間タイプ) 105 x 105 x 90mm 100枚入 CDSUV-1	53,000	35,000			1524									
7-9644-01	UV減菌インジケーター(ロールタイプ) 200mj/cm2以上 1000枚入 CD87-200	67,600	52,000			1525									
7-9644-02	UV減菌インジケーター(ロールタイプ) 1000mj/cm2以上 1000枚入 CD87-1000	67,600	52,000			1525									
7-9665-01	患者用いす ビヨラ 円盤脚 ブラウン KK-1M	65,000	69,000			757									
7-9665-02	患者用いす ビヨラ 円盤脚 ローズ KK-1R	65,000	69,000			757									
7-9665-03	患者用いす ビヨラ 円盤脚 ネイビー KK-1N	65,000	69,000			757									
7-9665-04	患者用いす ビヨラ 円盤脚 グリーン KK-1G	65,000	69,000			757									
7-9665-05	患者用いす ビヨラ 円盤脚 ブラック KK-1B	65,000	69,000			757									
7-9720-17	ハッセハード 11.5L WJ-4 CB	1,890	2,170			989									
7-9724-01	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト S 6091WH1S000000	7,190	8,390			2007									
7-9724-02	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト M 6091WH1M000000	7,190	8,390			2007									
7-9724-03	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト L 6091WH1L000000	7,190	8,390			2007									
7-9724-04	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト LL 6091WH1LL000000	7,190	8,390			2007									
7-9724-05	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト EL 6091WH1EL000000	7,190	8,390			2007									
7-9725-01	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー S 6091NV1S000000	7,190	8,390			2007									
7-9725-02	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー M 6091NV1M000000	7,190	8,390			2007									
7-9725-03	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー L 6091NV1L000000	7,190	8,390			2007									
7-9725-04	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー LL 6091NV1LL000000	7,190	8,390			2007									
7-9725-05	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー EL 6091NV1EL000000	7,190	8,390			2007									
7-9726-01	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ミント S 6091MI1S000000	7,190	8,390			2007									
7-9726-02	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ミント M 6091MI1M000000	7,190	8,390			2007									
7-9726-03	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ミント L 6091MI1L000000	7,190	8,390			2007									
7-9726-04	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ミント LL 6091MI1LL000000	7,190	8,390			2007									
7-9726-05	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ミント EL 6091MI1EL000000	7,190	8,390			2007									
7-9727-01	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ピンク S 6091PK1S000000	7,190	8,390			2007									
7-9727-02	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ピンク M 6091PK1M000000	7,190	8,390			2007									
7-9727-03	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ピンク L 6091PK1L000000	7,190	8,390			2007									
7-9727-04	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ピンク LL 6091PK1LL000000	7,190	8,390			2007									
7-9727-05	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ピンク EL 6091PK1EL000000	7,190	8,390			2007									
7-9728-01	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ バーガンディ S 6091BU1S000000	7,190	8,390			2007									
7-9728-02	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ バーガンディ M 6091BU1M000000	7,190	8,390			2007									
7-9728-03	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ バーガンディ L 6091BU1L000000	7,190	8,390			2007									
7-9728-04	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ バーガンディ LL 6091BU1LL000000	7,190	8,390			2007									
7-9728-05	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ バーガンディ EL 6091BU1EL000000	7,190	8,390			2007									
7-9729-01	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ブルーラベンダー S 6091BV1S000000	7,190	8,390			2007									
7-9729-02	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ブルーラベンダー M 6091BV1M000000	7,190	8,390			2007									
7-9729-03	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ブルーラベンダー L 6091BV1L000000	7,190	8,390			2007									
7-9729-04	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ブルーラベンダー LL 6091BV1LL000000	7,190	8,390			2007									
7-9729-05	スクラブテープードパンツ ジェラートビケ&クラシコ ブルーラベンダー EL 6091BV1EL000000	7,190	8,390			2007									
7-9730-01	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト S 6081WH1S000000	8,590	9,890			2007									
7-9730-02	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト M 6081WH1M000000	8,590	9,890			2007									
7-9730-03	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト L 6081WH1L000000	8,590	9,890			2007									
7-9730-04	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト LL 6081WH1LL000000	8,590	9,890			2007									
7-9730-05	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ホワイト EL 6081WH1EL000000	8,590	9,890			2007									
7-9731-01	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー S 6081NV1S000000	8,590	9,890			2007									
7-9731-02	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー M 6081NV1M000000	8,590	9,890			2007									
7-9731-03	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー L 6081NV1L000000	8,590	9,890			2007									
7-9731-04	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー LL 6081NV1LL000000	8,590	9,890			2007									
7-9731-05	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ディープネイビー EL 6081NV1EL000000	8,590	9,890			2007									
7-9732-01	ブルオーバースクラブ ジェラートビケ&クラシコ ミント S 6081MI1S000000	8,590	9,890			2007									

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
7-9830-14	セラバテ(85g) グリーン 10-0969	1,610	1,400			1194									
7-9830-15	セラバテ(85g) ブルー 10-0970	1,610	1,400			1194									
7-9830-16	セラバテ(85g) ブラック 10-1467	1,610	1,400			1194									
7-9832-01	PE貯尿瓶(グリップ付) 白 479	630	480			935									
7-9832-02	PE貯尿瓶(グリップ付) 褐色 480	630	480			935									
7-9835-01	PE貯尿瓶(ハンドル付) 243×114×160mm 481	530	570			935									
7-9870-12	あまね電動ベッド ましはデュアルマットレス MA	15,000	17,000			1685									
7-9889-01	メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし 510×420mm ラベンダー CA-13L-Z	32,300	33,100			755									
7-9889-02	メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし 510×420mm ブルー CA-13L-Z	32,300	33,100			755									
7-9889-03	メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし 510×420mm ピンク CA-13L-Z	32,300	33,100			755									
7-9889-04	メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし 510×420mm ミントグリーン CA-13L-Z	32,300	33,100			755									
7-9890-01	メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き 510×625mm ラベンダー CA-14L-Z	40,700	41,900			755									
7-9890-02	メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き 510×625mm ブルー CA-14L-Z	40,700	41,900			755									
7-9890-03	メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き 510×625mm ピンク CA-14L-Z	40,700	41,900			755									
7-9890-04	メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き 510×625mm ミントグリーン CA-14L-Z	40,700	41,900			755									
7-9891-01	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背なし・リング付き 510×465mm ラベンダー CA-15RL-Z	38,900	40,600			755									
7-9891-02	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背なし・リング付き 510×465mm ブルー CA-15RL-Z	38,900	40,600			755									
7-9891-03	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背なし・リング付き 510×465mm ピンク CA-15RL-Z	38,900	40,600			755									
7-9891-04	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背なし・リング付き 510×465mm ミントグリーン CA-15RL-Z	38,900	40,600			755									
7-9892-01	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背付き・リング付 510×670mm ラベンダー CA-16RL-Z	47,600	49,500			755									
7-9892-02	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背付き・リング付 510×670mm ブルー CA-16RL-Z	47,600	49,500			755									
7-9892-03	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背付き・リング付 510×670mm ピンク CA-16RL-Z	47,600	49,500			755									
7-9892-04	メディカルソフトスツール ハイタイプ・背付き・リング付 510×670mm ミントグリーン CA-16RL-Z	47,600	49,500			755									
7-9914-01	プロシエアサージカルマスク(スモール) 小さめ 50枚入	620	420	2801	2801	542						382			
7-9914-02	プロシエアサージカルマスク(スモール) こども用 50枚入	620	420	2801	2801	542						382			
7-9923-01	マンモグラフィ用ケープ ネイビー	3,900	4,000			1067									
7-9924-01	リクライニングベンチ(収納付) モカ	138,000	149,000			255									
7-9924-02	リクライニングベンチ(収納付) ミルク	138,000	149,000			255									
7-9924-03	リクライニングベンチ(収納付) ビーチ	138,000	149,000			255									
7-9924-04	リクライニングベンチ(収納付) キウイ	138,000	149,000			255									
7-9924-05	リクライニングベンチ(収納付) グレーブ	138,000	149,000			255									
7-9950-01	折りたたみベッド モカ	105,000	113,000			698									
7-9950-02	折りたたみベッド ミルク	105,000	113,000			698									
7-9950-03	折りたたみベッド ビーチ	105,000	113,000			698									
7-9950-04	折りたたみベッド キウイ	105,000	113,000			698									
7-9950-05	折りたたみベッド グレーブ	105,000	113,000			698									
7-9964-01	プロシエア患者識別バンド ロング ホワイト 100本入	2,900	2,700			634									
7-9964-02	プロシエア患者識別バンド ロング ピンク 100本入	2,900	2,700			634									
7-9964-03	プロシエア患者識別バンド ロング ブルー 100本入	2,900	2,700			634									
7-9964-04	プロシエア患者識別バンド ロング グリーン 100本入	2,900	2,700			634									
7-9965-01	プロシエア識別バンド ロング・無地 ホワイト 100本入	2,700	2,500			634									
7-9965-02	プロシエア識別バンド ロング・無地 ピンク 100本入	2,700	2,500			634									
7-9965-03	プロシエア識別バンド ロング・無地 ブルー 100本入	2,700	2,500			634									
7-9965-04	プロシエア識別バンド ロング・無地 グリーン 100本入	2,700	2,500			634									
7-9970-01	デジタルノギス カーボンファイバー大文字 0.1~100mm 19989	3,150	3,720			914									
7-9970-02	デジタルノギス カーボンファイバー大文字 0.1~150mm 19990	3,400	4,010			914									
7-9971-01	Ag+抗菌防水シーツ 93753	3,000	3,500			1712									
7-9972-01	拭けるらくらく便座クッション ピンク 29451	3,000	2,500			1889									
7-9972-02	拭けるらくらく便座クッション グリーン 29452	3,000	2,500			1889									
7-9972-03	拭けるらくらく便座クッション イエロー 29453	3,000	2,500			1889									
7-9977-01	リオン3.0(オゾン発生器) TM-040Z	55,000	58,000			448						390			
7-9979-01	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ラベンダー CA-P13BL-Z	38,900	40,300			759									
7-9979-02	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ブルー CA-P13BL-Z	38,900	40,300			759									
7-9979-03	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ピンク CA-P13BL-Z	38,900	40,300			759									
7-9979-04	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ミントグリーン CA-P13BL-Z	38,900	40,300			759									
7-9980-01	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ラベンダー CA-P14BL-Z	47,200	49,100			759									
7-9980-02	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ブルー CA-P14BL-Z	47,200	49,100			759									
7-9980-03	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ピンク CA-P14BL-Z	47,200	49,100			759									
7-9980-04	メディカルソフトスツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ミントグリーン CA-P14BL-Z	47,200	49,100			759									
8-006-01	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー もも	4,990	5,820			14									
8-006-02	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー メロン	4,990	5,820			14									
8-006-03	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー 洋ナシ	4,990	5,820			14									
8-006-04	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー マンゴー	4,990	5,820			14									
8-006-05	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー りんご	4,990	5,820			14									
8-006-06	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー なし	4,990	5,820			14									
8-006-07	やさしくクケア まるで果物のようなゼリー みかん	4,990	5,820			14									
8-007-01	やさしくクケア和風プリンシリーズ あずきミルク	8,630	9,960			16									
8-007-02	やさしくクケア和風プリンシリーズ 抹茶ミルク	8,630	9,960			16									
8-007-03	やさしくクケア和風プリンシリーズ 黒蜜黒ごま	8,630	9,960			16									
8-007-04	やさしくクケア和風プリンシリーズ 黒蜜きなこ	8,630	9,960			16									
8-065-01	バスキング 8kgx2袋入 ゆず	7,000	8,000			145									
8-065-02	バスキング 8kgx2袋入 森	7,000	8,000			145									
8-065-03	バスキング 8kgx2袋入 さくら	7,000	8,000			145									
8-065-04	バスキング 8kgx2袋入 ジャスミン	7,000	8,000			145									
8-065-05	バスキング 8kgx2袋入 レモン	7,000	8,000			145									
8-065-06	バスキング 8kgx2袋入 りんご	7,000	8,000			145									
8-065-07	バスキング 8kgx2袋入 ラベンダー	7,000	8,000			145									
8-066-01	HERS/バスラボ 濃厚ボトル 22461-7	300	390			145									
8-066-02	HERS/バスラボ 濃厚ボトル 22462-7	300	390			145									
8-066-03	HERS/バスラボ 濃厚ボトル 22463-7	300	390			145									
8-066-04	HERS/バスラボ 濃厚ボトル 22464-7	300	390			145									
8-1024-01	低溫手袋 ミッドアームタイプ Mサイズ TS-MAM	28,000	32,000	2907	2907										
8-1024-02	低溫手袋 ミッドアームタイプ Lサイズ TS-MAL	28,000	32,000	2907	2907										
8-1024-03	低溫手袋 ミッドアームタイプ Sサイズ TS-MAS	28,000	32,000	2907	2907										
8-1025-01	低溫手袋 リストタイプ Sサイズ TS-WRS	26,000	30,000	2907	2907										
8-1025-02	低溫手袋 リストタイプ Mサイズ TS-WRM	26,000	30,000	2907	2907										
8-1025-03	低溫手袋 リストタイプ Lサイズ TS-WRL	26,000	30,000	2907	2907										
8-1224-01	車椅子用体重計[検定付] MS3830	260,000	299,000			903									
8-1224-11	SM2711 ディスプレイスタンド 340×1100mm	25,000	29,000			903									
8-1225-01	乳児用身長計 100~800mm HM80P	13,000	15,000			1075									
8-1225-11	乳児用身長計 HM80JM	15,000	18,000			1075									
8-1226-01	乳児用デジタル身長計 350~800mm HM80D	36,000	41,000			1075									
8-1228-01	身長計[簡易式携帯用] HM200P	20,000	23,000			892									
8-1257-02	移乗用ボード EZ-go(R) (シートタイプ/550×1560mm) EZ-200	46,000	42,000			1706									
8-1341-01	救急カート[LUXE] 本体 LX31EMG	199,000	180,000			1014						175			
8-1341-13	救急カート[LUXE]用 酸素ボンベホルダー VO2	9,410	8,700			1014									
8-1341-22	救急カート[LUXE]用 IVスタンド VIV	13,600	12,600			1014									
8-1507-01	弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 2号 手・足用 NE-182	2,400	2,530			1352						411			
8-1507-02	弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 3号 腕・下腿用 NE-183	2,640	2,780			1352						411			
8-1507-03	弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 4号 膝・大腿小用 NE-184	2,800	2,950			1352						411			
8-1507-04	弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 5号 大腿用 NE-185	3,200	3,370			1352						411			
8-1507-05	弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 6号 大腿・頭小用 NE-186	3,600	3,800			1352						411			
8-1507-06	弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 7号 頭用 NE-187	4,000	4,220			1352						411			
8-1509-01	ミケールボア(粘着不織布包帯) 1号 12.5mm×10m 24巻 NE-231	4,700	5,170			1									

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビーイ ングパンフ 頁
8-195-05	マグネットシート 緑 D103	790	870	2601	2601										
8-195-06	マグネットシート 橙 D103	790	870	2601	2601										
8-1953-11	デジタル乳幼児用スケール 専用キャリングケース sec413	9,500	9,950			1076									
8-1958-11	専用キャリングケース sec421	9,500	9,950			906									
8-1961-01	デジタルフラットスケール sec4813	16,800	18,500			906						451			
8-1962-01	ポータブル身長計 sec4213	19,500	21,500			892									
8-1963-01	ワンステップ身長計 sec4217	38,500	42,000			893									
8-1963-11	コンビネーションセット専用キャリングケース sec414	9,500	9,950			893									
8-1964-01	壁掛け式簡易身長計 sec4206	6,000	6,500	3111	3111	894									
8-1967-12	ディスプレイスタンド sec472	40,000	45,000			901									
8-198-01	シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ PN-L41831A	29,800	33,000									448			
8-198-02	シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ PN-L41831D	29,800	33,000									126			
8-198-03	シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ PN-L41831BR	29,800	33,000									126			
8-1989-01	テーブル(1200×1100×660~730mm) TBH-1211R-QBE	90,700	101,800			1860						339			
8-1989-02	テーブル(900×1200×660~730mm) TBH-0912-QBE	82,000	92,600			1860						339			
8-1989-03	テーブル(1600×900×660~730mm) TBH-1609-QBE	94,200	103,300			1860						339			
8-1989-04	テーブル(1800×900×660~730mm) 角型 TBH-1809-QBE	98,000	107,400			1860						339			
8-203-53	鏡セラミックハサミ COL-HWB	5,000	7,000	2546	2546										
8-2069-01	手間なしびつたりシーツ10枚入 11151	1,580	1,780			1722						170			
8-2154-01	リクライニングチェア(シンプル) NRC-03	258,000	287,000			1296									
8-2170-11	ナーステーブル用引出し	14,000	15,000			149									
8-2176-12	アルティアバスケット 600×400×150mm アイボリー AB-150	9,100	7,800			105									
8-2176-13	アルティアバスケット 400×300×75mm アイボリー HAB-75	2,900	3,100			105									
8-2176-14	アルティアバスケット 400×300×150mm アイボリー HAB-150	4,300	4,700			105									
8-2186-01	ロング体位固定クッション 1600mm NL16	11,800	12,300			1765						195			
8-2186-11	ロング体位固定クッション 1600mm用 交換カバー	4,000	4,300			1765						195			
8-2186-12	ロング体位固定クッション 2000mm用 交換カバー	4,500	4,900			1765						195			
8-2236-11	ディスプレイバイザー 1箱(20本入) フレーム	2,450	1,980			559						384			
8-2236-12	ディスプレイバイザー 1箱(100枚入) シールド	9,800	8,800			559						384			
8-2238-11	洗髪槽(樹脂製)用 ジャバラホース	1,000	800			1947						121			
8-2256-11	イルリガードル台 2-4タイプ	14,000	11,800			1298						454			
8-2256-12	イルリガードル台	16,300	15,300			1298									
8-2260-01	プロシエア滅菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) M	9,220	9,240			1607									
8-2260-03	プロシエア滅菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) LL	9,260	9,240			1607									
8-2294-01	予防衣(ショート丈) ホワイト/S	2,300	2,430			2035									
8-2294-02	予防衣(ショート丈) ホワイト/M	2,300	2,430			2035									
8-2294-03	予防衣(ショート丈) ホワイト/L	2,300	2,430			2035									
8-2294-04	予防衣(ショート丈) ホワイト/LL	2,300	2,430			2035									
8-2294-05	予防衣(ショート丈) ホワイト/3L	2,300	2,430			2035									
8-2294-06	予防衣(ショート丈) ホワイト/4L	2,300	2,430			2035									
8-2294-07	予防衣(ショート丈) ホワイト/5L	2,300	2,430			2035									
8-2295-01	予防衣(ショート丈) ピンク/S	2,300	2,430			2035									
8-2295-02	予防衣(ショート丈) ピンク/M	2,300	2,430			2035									
8-2295-03	予防衣(ショート丈) ピンク/L	2,300	2,430			2035									
8-2295-04	予防衣(ショート丈) ピンク/LL	2,300	2,430			2035									
8-2295-05	予防衣(ショート丈) ピンク/3L	2,300	2,430			2035									
8-2295-06	予防衣(ショート丈) ピンク/4L	2,300	2,430			2035									
8-2295-07	予防衣(ショート丈) ピンク/5L	2,300	2,430			2035									
8-2296-01	予防衣(ショート丈) サックス/S	2,300	2,430			2035									
8-2296-02	予防衣(ショート丈) サックス/M	2,300	2,430			2035									
8-2296-03	予防衣(ショート丈) サックス/L	2,300	2,430			2035									
8-2296-04	予防衣(ショート丈) サックス/LL	2,300	2,430			2035									
8-2296-05	予防衣(ショート丈) サックス/3L	2,300	2,430			2035									
8-2296-06	予防衣(ショート丈) サックス/4L	2,300	2,430			2035									
8-2296-07	予防衣(ショート丈) サックス/5L	2,300	2,430			2035									
8-2297-01	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/S	2,520	2,730			2036						514			
8-2297-02	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/M	2,520	2,730			2036						514			
8-2297-03	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/L	2,520	2,730			2036						514			
8-2297-04	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/LL	2,520	2,730			2036						514			
8-2297-05	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/3L	2,520	2,730			2036						514			
8-2297-06	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/4L	2,520	2,730			2036						514			
8-2297-07	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ホワイト/5L	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-01	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/S	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-02	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/M	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-03	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/L	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-04	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/LL	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-05	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/3L	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-06	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/4L	2,520	2,730			2036						514			
8-2298-07	エプロン(5ポケット/前スリット入り) ピンク/5L	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-01	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/S	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-02	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/M	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-03	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/L	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-04	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/LL	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-05	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/3L	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-06	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/4L	2,520	2,730			2036						514			
8-2299-07	エプロン(5ポケット/前スリット入り) サックス/5L	2,520	2,730			2036						514			
8-2300-11	予防衣(センタースリット) ホワイト S 852050	2,650	2,850			2034						514			
8-2300-12	予防衣(センタースリット) ホワイト M 852051	2,650	2,850			2034						514			
8-2300-13	予防衣(センタースリット) ホワイト L 852052	2,650	2,850			2034						514			
8-2300-14	予防衣(センタースリット) ホワイト LL 852053	2,650	2,850			2034						514			
8-2300-15	予防衣(センタースリット) ホワイト 3L 852054	2,650	2,850			2034						514			
8-2300-16	予防衣(センタースリット) ホワイト 4L 852055	2,650	2,850			2034						514			
8-2300-17	予防衣(センタースリット) ホワイト 5L 852056	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-11	予防衣(センタースリット) ピンク S 852060	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-12	予防衣(センタースリット) ピンク M 852061	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-13	予防衣(センタースリット) ピンク L 852062	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-14	予防衣(センタースリット) ピンク LL 852063	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-15	予防衣(センタースリット) ピンク 3L 852064	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-16	予防衣(センタースリット) ピンク 4L 852065	2,650	2,850			2034						514			
8-2301-17	予防衣(センタースリット) ピンク 5L 852066	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-11	予防衣(センタースリット) サックス S 852070	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-12	予防衣(センタースリット) サックス M 852071	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-13	予防衣(センタースリット) サックス L 852072	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-14	予防衣(センタースリット) サックス LL 852073	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-15	予防衣(センタースリット) サックス 3L 852074	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-16	予防衣(センタースリット) サックス 4L 852075	2,650	2,850			2034						514			
8-2302-17	予防衣(センタースリット) サックス 5L 852076	2,650	2,850			2034						514			
8-2313-01	カルテラック 285×343×740mm SA4M1-7X1-W	23,000	21,000			129									
8-2313-02	カルテラック 540×343×740mm SA4M2-14X2-W	39,800	35,800			129									
8-2313-03	カルテラック 800×343×740mm SA4-345P-W	59,500	54,300			129									
8-2320-03	やすらかグッズ(死後処置用) 顔かけ フリル付 659385	480	530			1487						491			
8-2320-04	やすらかグッズ(死後処置用) TKA顔当て 659675	300	330			1487						491			
8-2370-01	デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800	29,800	34,000			916									
8-2431-01	ベスケア 弾力包帯 2号 6巻入	1,300	1,400	3089	3089	1344						411			
8-2431-02	ベスケア 弾力包帯 3号														

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
8-2482-01	ベスケアエタノール消毒綿 100-6P	2,400	2,750	3086	3086	1328						407			
8-2482-51	ベスケアエタノール消毒綿 100-48P	17,900	20,700	3086	3086	1328						407			
8-2488-01	ダストカート(ハンパー付) Y-1 C	21,000	21,900			247									
8-2540-11	便座シートペーパー用 ステンレスホルダー	4,000	4,610			308						103			
8-2587-01	プロシエア ポリエチレン手袋 エンボス無 L エンボス無し	510	480			576						387			
8-2587-02	プロシエア ポリエチレン手袋 エンボス無 M エンボス無し	510	480			576						387			
8-2587-03	プロシエア ポリエチレン手袋 エンボス無 S エンボス無し	510	480			576						387			
8-2598-16	プロシエアやわらか保冷枕用 ディスポカバー(ミニミニ用)	2,000	2,300			1732						198			
8-2697-01	デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca799	72,000	79,000			898									
8-2800-01	ブックスタンド ロータイプ 450×250×200mm BSS-045	9,450	9,920			258									
8-2800-02	ブックスタンド ロータイプ 600×250×200mm BSS-060	11,200	11,800			258									
8-2800-03	ブックスタンド ハイタイプ 450×250×280mm BSS-045H	11,900	12,500			258									
8-2800-04	ブックスタンド ハイタイプ 600×250×280mm BSS-060H	13,600	14,300			258									
8-2810-23	看護・介護記録用紙 リズミイ1 デイ日誌 B6	5,200	5,800			272						513			
8-2837-11	スポジカEX 60本入 4737	1,800	1,880			1776						47			
8-2837-12	スポジカEX 300本入 4738	7,500	7,800			1776						47			
8-2982-02	医療介護用ウェットタオル 丸型大判	1,700	1,820			1937						150			
8-3021-01	送気マスク HM-12シリーズ一式	195,700	202,000	2834	2834										
8-3060-02	メガネラック(ゴーグル用) 5室 ゴーグル用5室	15,900	16,600	2863	2863										
8-3060-04	メガネラック(ゴーグル用) 10室 ゴーグル用10室	26,300	27,500	2863	2863										
8-3060-05	メガネラック(ゴーグル用) 1室	5,700	6,000	2863	2863										
8-3060-06	メガネラック(ゴーグル用) 3室	10,900	11,500	2863	2863										
8-3097-03	ベスケア ホスビタル綿棒 φ12×152mm 1本/袋×100袋 W266-1本	1,790	1,950			1338						408			
8-3097-04	ベスケア ホスビタル綿棒 φ21×254mm 1本/袋×50袋 W4100-1本	1,680	1,880			1338						408			
8-3097-05	ベスケア ホスビタル綿棒 φ8×152mm 1本/袋×120袋 W265-1本	1,990	2,210			1338						408			
8-3097-07	ベスケア ホスビタル綿棒 φ15.3×178mm 1本/袋×50袋 W373-1本	1,340	1,460			1338						408			
8-3097-08	ベスケア ホスビタル綿棒 φ15.3×178mm 3本/袋×30袋 W373-3本	1,580	1,740			1338						408			
8-3097-10	ベスケア ホスビタル綿棒/紙軸 φ3×152mm 1本/袋×300袋 P156A-1本	3,740	4,100			1338						408			
8-3097-11	ベスケア ホスビタル綿棒 φ12×152mm 5本/袋×60袋 W266-5本	1,990	2,300			1338						408			
8-3097-21	ベスケア ホスビタル綿棒 φ4.8×152mm 1本/袋×250袋 W6S-1本	2,730	3,050			1338						408			
8-315-12	オゾン水生成装置 専用 分解材	9,000	10,500									379			
8-3157-01	子宮内膜組織採取器具 ムドジンベットIV 25本入 38021-000	19,000	22,500			1061									
8-3161-01	デイスボジャーブスコンテナー 0.7L 1個 DISPO 0.7	250	190	2776	2776	590									
8-3161-02	デイスボジャーブスコンテナー 1L 1個 DISPO 1	240	200	2776	2776	590									
8-3161-03	デイスボジャーブスコンテナー 1.5L 1個 DISPO 1.5	350	310	2776	2776	590									
8-3161-51	デイスボジャーブスコンテナー 0.7L DISPO 0.7 ケース販売 176個入	38,000	28,700	2776	2776	590									
8-3161-52	デイスボジャーブスコンテナー 1L DISPO 1 ケース販売 140個入	36,500	24,000	2776	2776	590									
8-3161-53	デイスボジャーブスコンテナー 1.5L DISPO 1.5 ケース販売 100個入	30,800	27,200	2776	2776	590									
8-3180-01	プロシエア アイソレーションガウン イエロー 25枚入 PS-Y	13,600	12,400			516									
8-3180-02	プロシエア アイソレーションガウン ブルー 25枚入 PS-B	13,600	12,400			516									
8-3190-01	デジタル車いすスケール[検定付]3級 seca665	330,000	360,000			901									
8-3212-03	seca645専用身長計 seca223	18,000	19,500			900									
8-3304-01	小児科用カート(LUXE) ピンク 690×540×930mm LX3405PRO	180,000	159,000			185									
8-3304-02	小児科用カート(LUXE) ブルー 690×540×930mm LX3405PROS	180,000	159,000			185									
8-3304-03	小児科用カート(LUXE) ピンク(無地) 690×540×930mm LX34PRO-P	176,000	152,000			185									
8-3304-04	小児科用カート(LUXE) ブルー(無地) 690×540×930mm LX34PRO-B	176,000	152,000			185									
8-3304-11	カート用オプション(LUXE) 酸素ボンベホルダー-レールセット A15-VO2-LX-A	8,000	7,200			185									
8-3313-01	ホワイトコット(弾力包帯) 50mm×4.5m 6巻入 NE-302	1,400	1,470			1345									
8-3313-02	ホワイトコット(弾力包帯) 75mm×4.5m 6巻入 NE-303	2,000	2,120			1345									
8-3313-03	ホワイトコット(弾力包帯) 100mm×4.5m 6巻入 NE-304	2,500	2,680			1345									
8-3313-04	ホワイトコット(弾力包帯) 175mm×4.5m 6巻入 NE-307	4,200	4,440			1345									
8-3313-31	ホワイトコット(弾力包帯) 50mm×4.5m 3巻入 NE-302-P	900	960			1345									
8-3313-32	ホワイトコット(弾力包帯) 75mm×4.5m 3巻入 NE-303-P	1,200	1,270			1345									
8-3313-33	ホワイトコット(弾力包帯) 100mm×4.5m 3巻入 NE-304-P	1,450	1,530			1345									
8-3331-31	介護連絡帳 75915-000	3,250	3,640			1004									
8-3331-32	介護連絡帳 専用カバー 76015-000	3,300	3,710			1004									
8-3352-01	チェリーケア オプラート 丸型 100枚入 683960	280	340			358						510			
8-3352-02	チェリーケア オプラート 袋型 50枚入 683946	380	460			358						510			
8-3354-01	滅菌メデikalシート S 50枚 532398	2,900	3,200			707									
8-3354-02	滅菌メデikalシート M 50枚 532381	4,300	4,800			707									
8-3365-01	ラミネートフィルム 名刺判 LPR-61-E2	550	480			270									
8-3365-02	ラミネートフィルム B5 LPR-B5-E2	1,850	1,830			270									
8-3365-03	ラミネートフィルム A4 LPR-A4-E2	2,130	1,880			270									
8-3365-04	ラミネートフィルム B4 LPR-B4-E	3,330	3,260			270									
8-3375-01	カット綿 40×40mm 200g 58805	780	810			1326									
8-338-01	滅菌めんぼうスタンダード スタンダード	230	250									408			
8-338-02	滅菌めんぼう大きいサイズ	330	360									408			
8-3396-01	デジタルチェアスケール[検定付]4級 seca956	195,000	198,000			904						449			
8-3397-31	パーソナルラミネータ(クイックラミR2) A4対応	7,000	8,050			-									
8-3397-32	パーソナルラミネータ(クイックラミR2) A3対応	8,700	10,100			-									
8-3416-01	ガッチリ昇降運動台 620×350×120mm H120	15,000	15,800			1185									
8-3416-02	ガッチリ昇降運動台 620×350×150mm H150	15,000	15,800			1185									
8-3416-03	ガッチリ昇降運動台 620×350×200mm H200	15,000	15,800			1185									
8-3445-11	清拭料 ハビナーズ さっぱりからだふき・液体タイプ 669200II	1,000	1,100			1941						152			
8-3445-12	清拭料 ハビナーズ うるおうからだふき・液体タイプ 669200IH	1,000	1,100			1941						152			
8-362-01	リサーチプラス3123000144	46,800	51,000	1431	1431	-									
8-3660-31	シェルタイ・P(伸縮包帯) 40mm×6m 3巻入 NE-31-P S	750	800			1347									
8-3660-32	シェルタイ・P(伸縮包帯) 50mm×5m 3巻入 NE-32-P M	750	800			1347									
8-3660-33	シェルタイ・P(伸縮包帯) 75mm×3.8m 3巻入 NE-33-P L	750	800			1347									
8-3690-11	デジタルベイスケールseca378用 メジャーロードユニット seca233	15,000	16,500			1077									
8-3690-21	デジタルベイスケール 検定付 3級 seca378	95,000	98,000			-									
8-3694-02	メジャー[JIS規格適合] ピンク KA-15P	840	780	3111	3111	913						318			
8-3699-01	滅菌ガーゼ アブコースP 50×50mm 18枚入 305008	530	620			290						405			
8-3699-02	滅菌ガーゼ アブコースP 75×75mm 15枚入 305015	530	620			290						405			
8-3699-03	滅菌ガーゼ アブコースP 75×100mm 12枚入 305022	530	620			290						405			
8-3712-01	IGOゴムバンド #12 100g アメ No.12 100g	250	290			285						264			
8-3712-02	IGOゴムバンド #14 100g アメ No.14 100g	250	290			285						264			
8-3712-03	IGOゴムバンド #16 100g アメ No.16 100g	250	290			285						264			
8-3712-04	IGOゴムバンド #18 100g アメ No.18 100g	250	290			285						264			
8-3713-01	IGOゴムバンド #12 500g アメ No.12 500g	1,070	1,200			285						264			
8-3713-02	IGOゴムバンド #14 500g アメ No.14 500g	1,070	1,200			285						264			
8-3713-03	IGOゴムバンド #16 500g アメ No.16 500g	1,070	1,200			285						264			
8-3713-04	IGOゴムバンド #18 500g アメ No.18 500g	1,070	1,200			285						264			
8-3724-01	赤ちゃん専用めんぼう 6160	270	290			1342									
8-3725-01	抗菌コットランド綿棒 6192	140	150			1342						408			
8-373-01	ターニケット Perforated Roll	890	950			-									
8-3756-11	車いす用フットレストカバー(ブラウン) KR-13	2,800	3,400			1831						225			
8-3756-12	車いす用フットレストカバー(ブラック) KR-13	2,800	3,400			1831						225			
8-3756-13	車いす用フットレストカバー(グレー) KR-13	2,800	3,400			1831						225			
8-3807-11	あご受紙 1箱(1000枚入) CAP-1000	1,050	990			1205									
8-3912-05	アクティワイドパッド(男女兼用) 1パック(30枚入) 1000	1,980													

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
8-4783-21	テルモ電子体温計C232P ET-C232P01	2,190	2,460			-									
8-4784-31	電子血圧計(上腕式) ES-W3200ZZ	11,450	13,300			818									
8-4812-13	カート用ゴミ箱(19L) VWB	5,800	5,400			1014									
8-4812-14	カート用カテーテルホルダー VCH	5,070	4,800			1014									
8-4828-01	エタノール消毒綿(アルワッテ) 6パック入 690456	2,180	2,590			1330									
8-4828-02	エタノール消毒綿(アルワッテ) 48パック入 690821	16,300	18,900			1330									
8-4892-11	アルティア ハーフポリカトレー クリアブルー 300×400×85 AHT-75BLCV	7,000	5,500			104									
8-4892-12	アルティア ハーフポリカトレー クリアブルー 300×400×160 AHT-150BLCV	8,500	6,500			104									
8-4892-13	アルティア ハーフポリカトレー クリアピンク 300×400×85 AHT-75PKCV	7,000	5,500			104									
8-4892-14	アルティア ハーフポリカトレー クリアピンク 300×400×160 AHT-150PKCV	8,450	6,500			104									
8-4924-21	収納ユニット(薄型タイプ) 上置き専用 2枚引き戸タイプ V930-10S	56,000	63,000			116									
8-4924-22	収納ユニット(薄型タイプ) 上置き専用 両開きタイプ V930-10H	59,500	67,000			116									
8-4924-23	収納ユニット(薄型タイプ) 上置き専用 2枚引き戸・窓付タイプ V930-10SG	76,000	85,000			116									
8-4924-24	収納ユニット(薄型タイプ) 上置き専用 両開き・窓付タイプ V930-10HG	84,500	95,000			116									
8-4936-01	ウォーターバグジャワーセット BA-7172	4,600	4,120			1946									
8-4947-11	診察台抗菌カバー 600×1800mm用 SEK-6018	6,600	5,900			702						121			
8-4947-12	診察台抗菌カバー 650×1800mm用 SEK-6518	6,600	5,900			702									
8-4947-13	診察台抗菌カバー 700×1800mm用 SEK-7018	6,600	5,900			702									
8-4947-15	診察台抗菌カバー 700×1900mm用 SEK-7019	6,600	5,900			702									
8-4949-11	プロシエア三角巾	430	560			1334						411			
8-5018-21	防毒マスク有機ガス用吸収缶 3301J-55	420	440	2821	2821										
8-5018-23	防毒マスク有機ガス用吸収缶 3301J-100	470	500	2821	2821										
8-5018-24	防毒マスク防じん機能付有機ガス用吸収缶 3311J-55	550	570	2821	2821										
8-5018-26	防毒マスク防じん機能付有機ガス用吸収缶 3311J-100	600	630	2821	2821										
8-5018-27	防毒マスク酸性ガス用吸収缶 3302J	550	570	2821	2821										
8-5048-01	耐熱手袋 5本指タイプ FR-1602	19,800	21,600	2902	2902										
8-5050-01	ゴーグル メッシュ穴型 SG-231	550	420	2846	2846	557									
8-5050-02	ゴーグル 丸穴ベンチ型 SG-234	720	470	2846	2846	557									
8-5095-01	カルテ回転式スタンド卓上型 425×425×294mm KBN	16,200	17,900			167									
8-5108-01	医療用スタンプ 顔正面 5355 顔(正面)	5,300	5,830			271									
8-5108-02	医療用スタンプ 胃 5355 胃	5,300	5,830			271									
8-5108-03	医療用スタンプ 肺 5355 肺	5,300	5,830			271									
8-5108-04	医療用スタンプ 手の甲 5378 手の甲	5,400	5,950			271									
8-5108-05	医療用スタンプ 手の平 5378 手の平	5,400	5,950			271									
8-5108-06	医療用スタンプ 足の甲 5355 足の甲	5,300	5,730			271									
8-5108-07	医療用スタンプ 足の裏 5355 足の裏	5,300	5,730			271									
8-5108-08	医療用スタンプ 全身男性正面 3278 全身(男性正面)	4,100	4,520			271									
8-5108-09	医療用スタンプ 全身女性正面 3278 全身(女性正面)	4,100	4,520			271									
8-5111-01	メディカルサポートブック A4・4穴 背幅31mm ブルー HB657-1	1,600	1,750			272							263		
8-5111-02	メディカルサポートブック A4・4穴 背幅31mm ピンク HB657-5	1,600	1,750			272							263		
8-5112-01	メディカルサポートブック A4・30穴 背幅31mm ブルー HB658-1	1,600	1,750			272							263		
8-5112-02	メディカルサポートブック A4・30穴 背幅31mm ピンク HB658-5	1,600	1,750			272							263		
8-5113-01	メディカルサポートブック A4・4穴 背幅41mm ブルー HB677-1	1,700	1,850			272							263		
8-5113-02	メディカルサポートブック A4・4穴 背幅41mm ピンク HB677-5	1,700	1,850			272							263		
8-5114-01	メディカルサポートブック A4・30穴 背幅41mm ブルー HB678-1	1,700	1,850			272							263		
8-5114-02	メディカルサポートブック A4・30穴 背幅41mm ピンク HB678-5	1,700	1,850			272							263		
8-5136-01	スタックボックス 117×341×246mm 白 G1600-0	1,220	1,400			284									
8-5136-02	スタックボックス 117×341×246mm 赤 G1600-3	1,220	1,400			284									
8-5136-03	スタックボックス 117×341×246mm 黄 G1600-5	1,220	1,400			284									
8-5136-04	スタックボックス 117×341×246mm 黄緑 G1600-6	1,220	1,400			284									
8-5136-05	スタックボックス 117×341×246mm 水 G1600-14	1,220	1,400			284									
8-5136-06	スタックボックス 117×341×246mm 黒 G1600-24	1,220	1,400			284									
8-5140-01	D型リングファイル 306×251×34mm 白 G2220-0	520	560			273									
8-5140-02	D型リングファイル 306×251×34mm 赤 G2220-3	520	560			273									
8-5140-03	D型リングファイル 306×251×34mm 黄 G2220-5	520	560			273									
8-5140-04	D型リングファイル 306×251×34mm 黄緑 G2220-6	520	560			273									
8-5140-05	D型リングファイル 306×251×34mm 青 G2220-8	520	560			273									
8-5140-06	D型リングファイル 306×251×34mm 黒 G2220-24	520	560			273									
8-5141-01	D型リングファイル 306×260×46mm 白 G2230-0	550	600			273									
8-5141-02	D型リングファイル 306×260×46mm 赤 G2230-3	550	600			273									
8-5141-03	D型リングファイル 306×260×46mm 黄 G2230-5	550	600			273									
8-5141-04	D型リングファイル 306×260×46mm 黄緑 G2230-6	550	600			273									
8-5141-05	D型リングファイル 306×260×46mm 青 G2230-8	550	600			273									
8-5141-06	D型リングファイル 306×260×46mm 黒 G2230-24	550	600			273									
8-5142-01	D型リングファイル 306×265×56mm 白 G2240-0	660	720			273									
8-5142-02	D型リングファイル 306×265×56mm 赤 G2240-3	660	720			273									
8-5142-03	D型リングファイル 306×265×56mm 黄 G2240-5	660	720			273									
8-5142-04	D型リングファイル 306×265×56mm 黄緑 G2240-6	660	720			273									
8-5142-05	D型リングファイル 306×265×56mm 青 G2240-8	660	720			273									
8-5142-06	D型リングファイル 306×265×56mm 黒 G2240-24	660	720			273									
8-516-01	圧カゲージ 105F	4,500	5,280	813	813										
8-516-02	圧カゲージ 106BF	5,500	6,290	813	813										
8-516-03	圧カゲージ 106F	4,500	5,280	813	813										
8-5191-01	デジタルコラムスケール[検定付]3級 seca704	98,000	110,000			898									
8-5229-01	防護前掛け(フレアKAPPA) ブルー S LE035S	15,000	16,400			1243									
8-5230-01	防護前掛け(フレアKAPPA) ピンク S LE035SP	15,000	16,400			1243									
8-523-01	ダストクリーナー KI-1500S	16,300	20,400	3394	3394										
8-523-02	ポータブル高圧ガスボンベ 交換用カートリッジボンベ CO2	8,200	9,430	69	69										
8-523-03	ダストクリーナー KI-1500N	16,300	20,400	3394	3394										
8-523-06	ポータブル高圧ガスボンベ 交換用カートリッジボンベ N2	8,510	9,730	816	816										
8-523-07	ポータブル高圧ガスボンベ 交換用カートリッジボンベ	4,600	5,200	816	816										
8-5247-01	デジタル手動血圧計 ブルー SAM-001-BL	9,600	11,200			800									
8-5247-02	デジタル手動血圧計 ピンク SAM-001-PK	9,600	11,200			800									
8-5247-03	デジタル手動血圧計 ミント SAM-001-MT	9,600	11,200			800									
8-5263-01	血液・医薬品用加温器 φ3.0~4.0mm FIW-3040	90,000	120,000			1424									
8-5263-02	血液・医薬品用加温器 φ4.1~5.0mm FIW-4150	90,000	120,000			1424									
8-5300-01	ナース・患者用チェア(モールドタイプ) 545×545×400~500mm CA-34	24,700	25,800			746									
8-5300-12	ナース・患者用チェア(モールドタイプ) 545×545×425~535mm CA-35-Z	32,500	34,300			746									
8-5300-13	ナース・患者用チェア(モールドタイプ) 545×545×720~900mm CA-36L-Z	46,600	49,000			746									
8-5302-11	メディカルソフトスツール 背無し ラベンダー CA-13BL-Z	34,000	35,100			759							365		
8-5302-12	メディカルソフトスツール 背無し ブルー CA-13BL-Z	34,000	35,100			759							365		
8-5302-13	メディカルソフトスツール 背無し ピンク CA-13BL-Z	34,000	35,100			759							365		
8-5302-14	メディカルソフトスツール 背無し ミントグリーン CA-13BL-Z	34,000	35,100			759							365		
8-5304-26	アルミニウムバッグ AAK-1	3,100	3,600	723	723										
8-5304-27	アルミニウムバッグ AAK-2	3,300	3,800	723	723										
8-5304-28	アルミニウムバッグ AAK-3	3,600	4,100	723	723										
8-5304-29	アルミニウムバッグ AAK-5	3,900	4,400	723	723										
8-5304-30	アルミニウムバッグ AAK-10	4,600	5,100	723	723										
8-5304-31	アルミニウムバッグ AAK-20	9,000	9,500	723	723										
8-5304-32	アルミニウムバッグ AAK-30	12,000	12,500	723	723										
8-5304-33	アルミニウムバッグ AAK-50	17,000	17,500	723	723										
8-5321-11	メディカルソフトスツール 背付き ラベンダー CA-14BL-Z	42,200	43,900			759							365		
8-5321-12	メディカルソフトスツール 背付き ブルー CA-14BL-Z	42,200	43,900			759							365		

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
8-5352-42	ガス検知管 一酸化炭素(送込法) 6S	3,000	3,300	3428	3428										
8-5352-46	ガス検知管 エタノール 104SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-47	ガス検知管 エチルエーテル 107SA	5,000	5,300	3428	3428										
8-5352-48	ガス検知管 エチルエーテル 107U	3,300	3,500	3428	3428										
8-5352-49	ガス検知管 エチルセロソルブ 190U	3,300	3,500	3428	3428										
8-5352-50	ガス検知管 エチルベンゼン 179S	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-51	ガス検知管 エチルメルカプタン 165SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-52	ガス検知管 エチレン 108SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-53	ガス検知管 エチレン(送込法) 8A	5,000	5,300	3428	3428										
8-5352-54	ガス検知管 エチレン(送込法) 8B	3,000	3,300	3428	3428										
8-5352-55	ガス検知管 エチレンジクロール 232SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-56	ガス検知管 エチレンジクロール 232SB	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-57	ガス検知管 エピクロヒドリン 192S	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-58	ガス検知管 塩化水素 173SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-59	ガス検知管(北川式) 塩化水素 173SB	2,200	2,400	719	719										
8-5352-60	ガス検知管 塩化ビニル 132SA	5,000	5,300	3428	3428										
8-5352-61	ガス検知管 塩化ビニル 132SB	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-62	ガス検知管 塩化ビニル 132SC	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-63	ガス検知管 塩素ガス 109SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-64	ガス検知管 塩素ガス 109SB	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-65	ガス検知管(北川式) 塩素ガス 109U	3,300	3,500	719	719										
8-5352-66	ガス検知管 オゾン 182SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-67	ガス検知管 オゾン 182SB	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-68	ガス検知管(北川式) オゾン(オキシダント) 182U	3,300	3,500	719	719										
8-5352-69	ガス検知管 ガソリン 110S	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-70	ガス検知管(北川式) 酢酸 216S	2,200	2,400	719	719										
8-5352-71	ガス検知管 キシレン 143SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-72	ガス検知管 キシレン 143SB	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-73	ガス検知管 クロロピクリン 172S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-74	ガス検知管 クロロピクリン 169S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-75	ガス検知管 クロロベンゼン 178SB	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-76	ガス検知管 クロロホルム 152S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-77	ガス検知管 酢酸イソブチル 153U	3,300	3,500	3429	3429										
8-5352-78	ガス検知管(北川式) 酢酸エチル 111U	3,300	3,500	719	719										
8-5352-79	ガス検知管 酢酸イソブチル 188U	5,000	5,300	3429	3429										
8-5352-80	ガス検知管 酢酸エチル 111SA	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-81	ガス検知管 酢酸ビニル 237S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-82	ガス検知管 酢酸ブチル 138U	3,300	3,500	3429	3429										
8-5352-83	ガス検知管 酢酸プロピル 151U	5,000	5,300	3429	3429										
8-5352-84	ガス検知管 酢酸ベンチル 210U	5,000	5,300	3429	3429										
8-5352-85	ガス検知管 エチレンオキシド 122SA	2,200	2,400	3428	3428										
8-5352-88	ガス検知管 酸化プロピレン 163SA	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-89	ガス検知管 酸素 159SA	3,500	3,700	3429	3429										
8-5352-90	ガス検知管 酸素 159SB	3,500	3,700	3429	3429										
8-5352-91	ガス検知管 酸素 159SC	3,500	3,700	3429	3429										
8-5352-94	ガス検知管 酸素・二酸化炭素分離定量 281S	5,000	5,300	3429	3429										
8-5352-95	ガス検知管 シアン化水素 112SA	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-96	ガス検知管(北川式) シアン化水素 112SB	2,200	2,400	719	719										
8-5352-97	ガス検知管 四塩化炭素 147S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5352-98	ガス検知管(北川式) メタノール 119U	3,300	3,500	719	719										
8-5352-99	ガス検知管 シクロヘキサノール 206U	3,300	3,500	3429	3429										
8-5353-01	ガス検知管 シクロヘキサノール 197U	3,300	3,500	3428	3428										
8-5353-02	ガス検知管 シクロヘキサノール 115S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-03	ガス検知管 1,1-ジクロロエタン 235SA	5,000	5,300	3429	3429										
8-5353-04	ガス検知管 1,2-ジクロロエタン 230SA	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-05	ガス検知管 2,2-ジクロロエチルエーテル 223S	5,000	5,300	3429	3429										
8-5353-07	ガス検知管 1,3-ジクロロプロパン 194S	5,000	5,300	3429	3429										
8-5353-08	ガス検知管 o-ジクロロベンゼン 214S	5,000	5,300	3429	3429										
8-5353-09	ガス検知管 p-ジクロロベンゼン 215S	2,500	2,800	3429	3429										
8-5353-10	ガス検知管 ジクロロメタン 180S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-11	ガス検知管 ジブタン 242S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-12	ガス検知管 N,N-ジメチルアセトアミド 229S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-13	ガス検知管 N,N-ジメチルホルムアミド 196S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-14	ガス検知管 臭化メチル 157SA	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-15	ガス検知管 臭化メチル 157SB	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-17	ガス検知管 臭素 114	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-18	ガス検知管 硝酸 233S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-19	ガス検知管 シラン 240S	2,400	2,700	3429	3429										
8-5353-20	ガス検知管 水銀蒸気 142S	2,400	2,700	3429	3429										
8-5353-21	ガス検知管 水蒸気 177SA	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-22	ガス検知管 水蒸気 177U	3,300	3,500	3429	3429										
8-5353-23	ガス検知管 水素 137U	3,300	3,500	3429	3429										
8-5353-24	ガス検知管 水素(送込法) 37	3,000	3,300	3429	3429										
8-5353-25	ガス検知管 スチレン 158S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-26	ガス検知管 セレン化水素 167S	2,200	2,400	3429	3429										
8-5353-27	ガス検知管 二酸化炭素 126UH	3,300	3,500	3429	3429										
8-5353-28	ガス検知管(北川式) 二酸化炭素 126SH	2,200	2,400	719	719										
8-5353-29	ガス検知管(北川式) 二酸化炭素 126SA	2,200	2,400	719	719										
8-5353-30	ガス検知管(北川式) 二酸化炭素 126SB	2,200	2,400	719	719										
8-5353-31	ガス検知管(北川式) 二酸化炭素 126B	2,200	2,400	719	719										
8-5353-32	ガス検知管(北川式) 二酸化炭素 126SF	2,200	2,400	719	719										
8-5353-33	ガス検知管 二酸化炭素(送込法) 26S	3,000	3,300	3429	3429										
8-5353-34	ガス検知管 二酸化炭素(送込法) 26ST	3,000	3,300	3429	3429										
8-5353-35	ガス検知管 窒素酸化物 175SH	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-36	ガス検知管 窒素酸化物 175SA	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-37	ガス検知管 窒素酸化物 175U	3,300	3,500	3430	3430										
8-5353-38	ガス検知管 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用 174A	2,200	2,400	3428	3428										
8-5353-39	ガス検知管 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用 174B	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-40	ガス検知管 テトラエトキシシラン 243U	3,300	3,500	3430	3430										
8-5353-42	ガス検知管 テトラクロロエチレン 135SA	2,500	2,800	3430	3430										
8-5353-43	ガス検知管(北川式) テトラクロロエチレン 135SB	2,500	2,800	719	719										
8-5353-44	ガス検知管 テトラヒドロフラン 182U	3,300	3,500	3430	3430										
8-5353-45	ガス検知管 トリエチルアミン 213S	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-46	ガス検知管 1,1,1-トリクロロエタン 160S	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-47	ガス検知管 1,1,2-トリクロロエタン 236SA	2,500	2,800	3430	3430										
8-5353-49	ガス検知管 トリクロロエチレン 134SA	2,500	2,800	3430	3430										
8-5353-50	ガス検知管(北川式) トリクロロエチレン 134SB	2,500	2,800	719	719										
8-5353-51	ガス検知管 トルエン 124SH	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-52	ガス検知管(北川式) トルエン 124SA	2,200	2,400	719	719										
8-5353-53	ガス検知管(北川式) トルエン 124SB	2,200	2,400	719	719										
8-5353-54	ガス検知管 二酸化塩素 116	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-55	ガス検知管 二酸化窒素 117SA	2,200	2,400	3430	3430										
8-5353-56	ガス検知管 二酸化窒素 117SB	2,200	2,400	3430	3430										

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
8-5354-07	ガス検知管(北川式) 硫化水素 120SD	2,200	2,400	719	719										
8-5354-08	ガス検知管(北川式) 硫化水素 120SE	2,200	2,400	719	719										
8-5354-09	ガス検知管(北川式) 硫化水素 120U	3,300	3,500	719	719										
8-5354-10	ガス検知管 硫化水素・メルカプタン類分離定量 282S	3,500	3,700	3431	3431										
8-5354-11	ガス検知管 アセチレン中のリン化水素 121SA	2,200	2,400	3431	3431										
8-5354-12	ガス検知管 アセチレン中のリン化水素 121SB	5,000	5,300	3431	3431										
8-5354-14	ガス検知管 リン化水素 121SD	2,200	2,400	3431	3431										
8-5354-15	ガス検知管 ホスフィン 121U	4,400	4,700	3428	3428										
8-5354-16	ガス検知管 ジエチルアミン 222S	2,200	2,400	3428	3428										
8-5354-37	ガス検知管(北川式) エチレンオキシド 122SD	2,500	2,800	719	719										
8-5354-40	ガス検知管 二酸化窒素 117SD	2,200	2,400	3430	3430										
8-5354-42	ガス検知管 ベンゼン 118SD	2,200	2,400	3430	3430										
8-5354-43	ガス検知管 芳香族炭化水素と共存するベンゼン 118SE	2,200	2,400	3430	3430										
8-5354-44	ガス検知管 硫化水素 120UT	5,000	5,300	3431	3431										
8-5354-45	ガス検知管 硫酸ミスト 244U	3,300	3,500	3431	3431										
8-5354-46	ガス検知管 アクリロニトリル 128SB	2,200	2,400	3428	3428										
8-5354-47	ガス検知管 エチレンオキシド 122SM	2,200	2,400	3428	3428										
8-5354-48	ガス検知管 エチレンオキシド 122SL	2,800	3,000	3428	3428										
8-5354-49	ガス検知管 シアン化水素 112SC	2,200	2,400	3429	3429										
8-5354-50	ガス検知管 スチレン 158SB	2,200	2,400	3429	3429										
8-5354-51	ガス検知管 テトラクロロエチレン 135SG	5,000	5,300	3430	3430										
8-5354-52	ガス検知管 トリクロロエチレン 134SG	3,000	3,300	3430	3430										
8-5354-54	ガス検知管 リン化水素 121SH	2,200	2,400	3431	3431										
8-5354-55	検知管 二酸化硫黄 103SG	3,300	3,500	3428	3428										
8-5354-56	検知管 アンモニア 105SE	2,200	2,400	3428	3428										
8-5354-57	検知管 エチレン 108SC	2,200	2,400	3428	3428										
8-5354-58	検知管 シアン化水素 112ST	10,000	11,000	3429	3429										
8-5354-59	検知管 臭化メチル 157SC	2,200	2,400	3429	3429										
8-5354-60	検知管 臭化メチル 157SD	2,400	2,700	3429	3429										
8-5354-61	検知管 テトラクロロエチレン 135SM	5,000	5,300	3430	3430										
8-5354-62	検知管 ベンゼン 118SB	2,200	2,400	3430	3430										
8-5354-63	検知管 ヨウ化メチル 176UH	5,000	5,300	3431	3431										
8-5354-64	検知管 硫化水素 120ST	2,200	2,400	3431	3431										
8-5354-65	検知管 リン化水素 121SS	5,000	5,300	3431	3431										
8-5354-66	検知管 リン化水素 121SG	5,000	5,300	3431	3431										
8-5354-67	検知管 過酸化水素 247S	2,800	3,000	3428	3428										
8-5354-68	検知管 1,2ジクロロエチレン 145SA	2,500	2,800	3429	3429										
8-5354-69	検知管 1,3 ブタジエン 168SE	2,400	2,700	3430	3430										
8-5354-70	検知管 MITC 245UH	2,200	2,400	3431	3431										
8-5354-71	検知管 MITC 245UM	3,300	3,500	3431	3431										
8-5363-01	フェイスシールド用ブラケット BI-YE	2,210	2,320	2858	2858										
8-5368-02	メガネゴーグルケース 12室 425×210×350mm GG-12	35,000	38,500	2863	2863										
8-5368-03	メガネゴーグルケース GG-8	26,500	29,200	2863	2863										
8-5368-04	メガネゴーグルケース GG-9	29,500	32,500	2863	2863										
8-5369-01	サニメント手袋 用ケース スタンダード用	4,050	4,500	2879	2879										
8-5369-02	サニメント手袋 用ケース エンボス用	5,500	6,100	2879	2879										
8-5369-11	サニメント手袋 用ケース スタンダード用 マグネット付 スタンダードMG	5,400	6,000	2879	2879										
8-5369-12	サニメント手袋 用ケース エンボス用 マグネット付 エンボスMG	8,000	8,900	2879	2879										
8-5370-01	マスクケース 141×111×215mm シングル	6,600	7,000	2834	2834										
8-5370-02	マスクケース 417×111×215mm トリプル	14,500	15,300	2834	2834										
8-5370-03	マスクケース ワイド1個 255×130×200mm	9,200	9,700	2834	2834										
8-5370-04	マスクケース ワイド3個 255×130×600mm	27,000	28,600	2834	2834										
8-5370-05	マスクケース シングル9個 421×150×481mm	66,000	69,900	2834	2834										
8-5370-11	マスクケース 135×111×215mm シングルMG	7,200	7,700	2834	2834										
8-5370-12	マスクケース 417×111×215mm トリプルMG	16,200	17,200	2834	2834										
8-5370-13	マスクケース ワイドシングルMG 255×130×200mm ワイド1個MG	10,500	11,000	2834	2834										
8-5404-01	ワークテーブル ピンク カゴ無し 645×445×900mm TT-NS20 ピンク	47,800	50,000			151									
8-5404-02	ワークテーブル ブルー カゴ無し 645×445×900mm TT-NS20	47,800	50,000			151									
8-5404-03	ワークテーブル ピンク カゴ付き 645×445×900mm TT-NS20M ピンク	53,600	56,000			151									
8-5404-04	ワークテーブル ブルー カゴ付き 645×445×900mm TT-NS20M	53,600	56,000			151									
8-5523-02	てんてきくん 麻酔20滴用 TS-2	28,300	33,700			1424									
8-5523-11	てんてきくん 点滴20・60滴用 TS-1N	24,000	26,800			1424									
8-5564-01	ガーゼ二重合わせ介護褥巻(男性用/M) 9500(男性用M)	3,950	4,350			1990						156			
8-5564-02	ガーゼ二重合わせ介護褥巻(男性用/L) 9500(男性用L)	3,950	4,350			1990						156			
8-5564-03	ガーゼ二重合わせ介護褥巻(女性用/M) 9500(女性用M)	3,950	4,350			1990						156			
8-5564-04	ガーゼ二重合わせ介護褥巻(女性用/L) 9500(女性用L)	3,950	4,350			1990						156			
8-5608-01	シルバースシールドエプロン SS35UN	4,400	4,880	2964	2964										
8-5666-01	ティスポつなぎ服 1枚入 男性用	750	690	2946	2946										
8-5666-51	ティスポつなぎ服 50枚入 男性用	33,000	30,400	2946	2946										
8-576-01	H2O 冷感ベスト 1213020106	20,800	11,000			-									
8-576-02	H2O 冷感ベスト 1213020107	20,800	11,000			-									
8-576-03	H2O 冷感ベスト 1213020108	20,800	11,000			-									
8-576-04	H2O 冷感ベスト 1213020109	20,800	11,000			-									
8-576-05	H2O 冷感ベスト 1213020110	20,800	11,000			-									
8-5770-01	メガネ型LEDライト付ルーパー RX-4900LED	9,000	11,700			855									
8-5770-11	メガネ型LEDライト付ルーパー シールド	600	1,420			855									
8-578-01	天井IVハンガー 11001252	19,500	21,000			-									
8-5803-01	手首関節固定帯[リストタックス] 右手用 M NE-2525	2,000	2,110			1130									
8-5803-02	手首関節固定帯[リストタックス] 左手用 M NE-2526	2,000	2,110			1130									
8-5803-03	手首関節固定帯[リストタックス] 右手用 L NE-2527	2,000	2,110			1130									
8-5803-04	手首関節固定帯[リストタックス] 左手用 L NE-2528	2,000	2,110			1130									
8-5831-01	サイドワゴン・メッシュ ブラック 430×250×510mm R-330 BK	4,800	5,200			723									
8-5831-02	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 430×250×510mm R-330 BR	4,800	5,200			723									
8-5831-03	サイドワゴン・メッシュ ブラック 430×250×250mm R-336 BK	4,300	4,600			723									
8-5831-04	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 430×250×250mm R-336 BR	4,300	4,600			723									
8-5831-05	サイドワゴン・メッシュ グレー 430×250×250mm R-336	4,300	4,600			723									
8-5831-06	サイドワゴン・メッシュ グレー 430×250×390mm R-330	4,800	5,200			723									
8-5831-07	サイドワゴン・メッシュ グレー 370×260×200mm R-331	4,200	4,500			723									
8-5831-08	サイドワゴン・メッシュ ブラック 430×200×330mm R-350	4,400	4,800			723									
8-5831-09	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 430×200×330mm R-350	4,400	4,800			723									
8-5831-10	サイドワゴン・メッシュ グレー 430×200×330mm R-350	4,400	4,800			723									
8-5831-11	サイドワゴン・メッシュ ブラック 370×260×200mm R-331	4,200	4,500			723									
8-5831-12	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 370×260×200mm R-331	4,200	4,500			723									
8-5875-19	訓練用モデル(ナビトル) 指縫合モデル	6,000	4,800			664									
8-5939-01	ティスポフェイスシールドセット	2,700	1,800	2857	2857	561									
8-5939-11	ティスポフェイスシールド用スペアシールド 50枚入	12,000	8,000	2857	2857	561									
8-5943-01	プロシエア滅菌ドレープ 450×450mm 4545 Q/B 10枚入	1,800	2,200			1591									
8-5943-02	プロシエア滅菌ドレープ 600×600mm 6060 Q/B	2,200	2,400			1591									
8-5943-03	プロシエア滅菌ドレープ 900×900mm 9090 Q/B	3,300	3,800			1591									
8-5944-01	プロシエア滅菌ドレープ 450×450mm 4545(穴有り)Q/B	1,400	1,600			1591									
8-5944-02	プロシエア滅菌ドレープ 600×600mm 6060(穴有り)Q/B	1,700	1,900			1591									
8-5944-03	プロシエア滅菌ドレープ 900×900mm 9090(穴有り)Q/B	2,900	3,200			1591									

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁
8-7091-05	散薬用トレー 24人用 緑・白・黄 (Nケースタイプ) N-24RC(24人用)	12,000	12,500			388									
8-7165-01	鍵付・マジックア付ラック 900×450×1830mm TDM-900	210,000	226,000			131									
8-7166-01	スライドシャッター付ラック 1000×450×1860mm TDS-1000E	367,000	388,000			131									
8-7166-02	スライドシャッター付ラック 1000×450×900mm TDS-1000U	177,000	188,000			131									
8-7166-03	スライドシャッター付ラック専用ベース 1000×450×60mm TDS-1000B	13,000	14,000			131									
8-7227-01	洗髪槽 HA7171	6,800	5,800			1948									
8-7234-01	シャワー椅子(背無し) HS4214	14,700	14,000			1953						121			
8-7234-02	シャワー椅子(背付き) HS4215	15,400	14,600			1953						127			
8-7349-11	ライフ サクサク取れる黒綿棒 100本入	240	250			1343									
8-7437-01	ナースチェア ピンク TS-350-AH	16,500	15,400			750									
8-7437-02	ナースチェア ブルー TS-350-AH	16,500	15,400			750									
8-7573-01	リールストラップ DY001	440	340			2077									
8-7628-01	カラーユニットマット 4色セット	23,100	23,200	3118	3118	1186						313			
8-7628-02	カラーユニットマット 赤4枚セット	23,100	23,200	3118	3118	1186						313			
8-7628-03	カラーユニットマット 青4枚セット	23,100	23,200	3118	3118	1186						313			
8-7628-04	カラーユニットマット 黄4枚セット	23,100	23,200	3118	3118	1186						313			
8-7628-05	カラーユニットマット 緑4枚セット	23,100	23,200	3118	3118	1186						313			
8-7682-11	携帯酸素スプレー 782319	800	1,000			642									
8-7685-01	ガーゼ 平 300×300mm 226341	6,600	8,280			1320									
8-7685-02	ガーゼ 4ツ折 300×300mm 226365	6,000	7,500			1320									
8-7685-03	ガーゼ 2ツ折 300×300mm 226358	6,000	7,500			1320									
8-7692-11	滅菌尺角ガーゼ(プリスター) 4つ折 1枚×100袋 245304	6,860	7,970			1320									
8-7829-02	プロシエア・検診用デイスボハンツ 穴あき	8,900	6,900			529									
8-7888-21	アンプ蘇生バッグ SPURII(デイスボタイプ) 成人用(酸素リザーババッグ付き) 1セット入 10202110	4,500	4,800			1018									
8-7888-22	アンプ蘇生バッグ SPURII(デイスボタイプ) 新生児用(酸素リザーババッグ付き) 1セット入 10202130	5,800	6,200			1018									
8-7888-23	アンプ蘇生バッグ SPURIII(デイスボタイプ) 成人用(酸素リザーババッグ付き) 1箱(12セット入) 10202115	48,000	51,100			1018									
8-7888-24	アンプ蘇生バッグ SPURIII(デイスボタイプ) 小児用(酸素リザーババッグ付き) 1セット入 10202120	5,100	5,500			1018									
8-7888-25	アンプ蘇生バッグ SPURIII(デイスボタイプ) 小児用(酸素リザーババッグ付き) 1箱(12セット入) 10202125	57,600	61,400			1018									
8-7888-26	アンプ蘇生バッグ SPURIII(デイスボタイプ) 新生児用(酸素リザーババッグ付き) 1箱(12セット入) 10202135	64,200	68,400			1018									
8-7888-27	アンプ蘇生バッグ SPURIII(デイスボタイプ) 新生児用(酸素リザーババッグ付き) 1セット入 10202140	5,800	6,200			1018									
8-7888-28	アンプ蘇生バッグ SPURIII(デイスボタイプ) 新生児用(酸素リザーババッグ付き) 1箱(12セット入) 10202145	64,200	68,400			1018									
8-8035-11	あらえ〜るIIA 8070	44,600	47,000									99			
8-8035-12	あらえ〜るIIA(ホット便座) 8071	56,000	59,000									99			
8-8132-01	ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NE-1101	1,800	1,960			1096									
8-8132-02	ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NE-1102	2,600	2,830			1096									
8-8132-03	ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NE-1103	3,600	3,910			1096									
8-8132-04	ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NE-1104	4,600	5,000			1096									
8-8132-05	ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NE-1105	5,600	6,080			1096									
8-8132-06	ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NE-1106	7,600	8,250			1096									
8-8210-01	カルテワゴン 鍵付き扉タイプ 686×380×1130mm HW256	320,000	380,000			167									
8-8211-01	カルテワゴン 655×310×1000mm HW255	120,000	150,000			166									
8-8240-01	カレンダーポケット 500×545mm W-418 CL	3,400	3,800			391									
8-8242-01	尿器(耐熱性)1100mL 男性用	1,110	1,200			1894									
8-8242-02	尿器(耐熱性)1100mL 女性用	1,110	1,200			1894									
8-8259-11	体位固定クッション S SRP602515S	7,500	7,000			1754						191			
8-8259-12	体位固定クッション M SRP602515M	8,000	7,500			1754						191			
8-8259-13	体位固定クッション L SRP602515L	8,600	8,000			1754						191			
8-8260-01	抑制帯 S 2138	10,100	9,000			612									
8-8260-02	抑制帯 M 2168	11,000	9,800			612									
8-8260-03	抑制帯 L 2188	10,100	9,000			612									
8-8307-01	ダイヤル式キーボックス 20個 NKB-D02	7,600	9,680			285									
8-8307-02	ダイヤル式キーボックス 30個 NKB-D03	8,500	11,800			285									
8-8307-03	ダイヤル式キーボックス 50個 NKB-D05	10,100	12,900			285									
8-8359-02	トロミナルPlus(とろみ調整食品) スタンドパック 1kg	3,620	3,990			1883							23		
8-8428-01	盲人杖 直 木 YS-34-F-1	3,400	4,200			1848								241	
8-8428-02	盲人杖 直 アルミニウム YS-34-F-2	4,000	4,400			1848								241	
8-8428-03	盲人杖 直 グラスファイバー YS-34-F-3	5,600	10,000			1848								241	
8-8428-04	盲人杖 曲 木 YS-34-E-1	3,400	4,200			1848								241	
8-8428-05	盲人杖 曲 アルミニウム YS-34-E-2	4,000	4,400			1848								241	
8-8428-06	盲人杖 曲 グラスファイバー YS-34-E-3	5,600	10,000			1848								241	
8-8428-07	盲人杖 ゴルフグリップ アルミニウム YS-34-F-5	5,400	7,000			1848								241	
8-8428-08	盲人杖 ゴルフグリップ グラスファイバー YS-34-F-6	6,400	7,800			1848								241	
8-8428-09	盲人杖 三段スライド アルミニウム YS-34-G-3	6,800	7,400			1848								241	
8-8428-10	盲人杖 四段スライド アルミニウム YS-34-G-4	6,800	7,400			1848								241	
8-8428-11	盲人杖 四つ折 アルミニウム YS-34-H-4	5,800	6,400			1848								241	
8-8428-12	盲人杖 四つ折(ミニ・細口) アルミニウム YS-34-H-13	4,400	4,800			1848								241	
8-8428-13	盲人杖 六つ折 グラスファイバー YS-34-H-14	9,000	13,000			1848								241	
8-8464-01	優肌パッド(不織布製パッド付ドレッシング) 50×80mm 1508	2,040	2,270			1385								418	
8-8464-02	優肌パッド(不織布製パッド付ドレッシング) 60×100mm 1510	2,250	2,500			1385								418	
8-8464-03	優肌パッド(不織布製パッド付ドレッシング) 100×125mm 1512	1,740	1,940			1385								418	
8-8464-04	優肌パッド(不織布製パッド付ドレッシング) 100×160mm 1516	2,250	2,500			1385								418	
8-8464-05	優肌パッド(不織布製パッド付ドレッシング) 100×200mm 1520	2,660	2,960			1385								418	
8-8464-06	優肌パッド(不織布製パッド付ドレッシング) 100×250mm 1525	3,270	3,630			1385								418	
8-8465-01	優肌パームパッド(パッド付フィルムドレッシング) 60×90mm 1609	5,100	5,670			1385									
8-8465-02	優肌パームパッド(パッド付フィルムドレッシング) 65×110mm 1611	2,550	2,840			1385									
8-8465-03	優肌パームパッド(パッド付フィルムドレッシング) 100×135mm 1613	4,080	4,530			1385									
8-8465-04	優肌パームパッド(パッド付フィルムドレッシング) 100×170mm 1617	5,100	5,670			1385									
8-8465-05	優肌パームパッド(パッド付フィルムドレッシング) 100×210mm 1621	6,120	6,800			1385									
8-8465-06	優肌パームパッド(パッド付フィルムドレッシング) 100×250mm 1625	7,140	7,930			1385									
8-8548-01	体位交換補助パッド(床ずれナース)ブルー TN1212	3,670	3,900			1750						187			
8-8548-02	体位交換補助パッド(床ずれナース)クリーム TN1212	3,670	3,900			1750						187			
8-8548-03	体位交換補助パッド(床ずれナース)ピンク TN1212	3,670	3,900			1750						187			
8-8548-04	体位交換補助パッド 床ずれナース グリーン TN1212	3,670	3,900			1750						187			
8-8697-01	優肌絆(R)不織布(肌) (サージカルテープ) 24巻入 3251	3,880	4,540			1361						410			
8-8697-02	優肌絆(R)不織布(肌) (サージカルテープ) 12巻入 3252	3,880	4,540			1361						410			
8-8697-03	優肌絆(R)不織布(肌) (サージカルテープ) 6巻入 3255	3,880	4,540			1361						410			
8-8697-04	優肌絆(R)不織布(肌) (サージカルテープ) 8巻入 3251S	1,430	1,680			1361						410			
8-8697-05	優肌絆(R)不織布(肌) (サージカルテープ) 4巻入 3252S	1,430	1,680			1361						410			
8-8706-01	優肌絆(R)プラスチック(サージカルテープ) 12mm×7m 3511	4,290	5,150			1361						410			
8-8706-02	優肌絆(R)プラスチック(サージカルテープ) 25mm×7m 3512	4,290	5,150			1361						410			
8-8706-03	優肌絆(R)プラスチック(サージカルテープ) 50mm×7m 3515	4,290	5,150			1361						410			
8-8706-04	優肌絆プラスチック サージカルテープ 12mm×7m 8巻入 3511S	1,530	1,840			1361						410			
8-8706-05	優肌絆プラスチック サージカルテープ 25mm×7m 4巻入 3512S	1,530	1,840			1361						410			
8-8712-01	優肌絆(R)GS(サージカルテープ) 12mm×9m 3281	3,880	4,540			1361						410			
8-8712-02	優肌絆(R)GS(サージカルテープ) 25mm×9m 3282	3,880	4,540			1361						410			
8-8712-03	優肌絆(R)GS(サージカルテープ) 50mm×9m 3285	3,880	4,540			1361						410			
8-8718-01	優肌絆(R)スキンカラー(サージカルテープ) 12mm×7m 3271	4,080	4,900			1361									
8-8718-02	優肌絆(R)スキンカラー(サージカルテープ) 25mm×7m 3272	4,080	4,900			1361									
8-8719-01	プラスチックワゴン3段 引出し2個付き 560×385×825mm Y101K	22,400	19,300			223									
8-8719-02	プラスチックワゴン3段 引出し4個付き 655×455×825mm Y201K</														

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2022 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビーイ ングパンフ 頁
8-9012-01	角スツール グリーン KM-141N	9,990	12,200			761									
8-9012-02	角スツール ブルー KM-141N	9,990	12,200			761									
8-9025-01	十字型回転モップ モップセット RT-C9276-1	4,500	3,800			302									
8-9025-11	十字型回転モップ用 交換モップ RT-C3483	580	530			302									
8-9027-01	優肌パーミエイトIV(フィルムドレッシング) スクエアタイプ 40×50mm 1204	9,180	10,190			1381									
8-9027-02	優肌パーミエイトIV(フィルムドレッシング) スクエアタイプ 60×70mm 1207	9,690	10,760			1381									
8-9027-03	優肌パーミエイトIV(フィルムドレッシング) Vカットタイプ 60×70mm 1267V	10,200	11,330			1381									
8-9027-04	優肌パーミエイトIV(フィルムドレッシング) オーバルタイプ 100×120mm 1210	15,300	16,990			1381									
8-9094-01	綿球 NO.10 50グラム 076601	400	440			1337									
8-9094-02	綿球 NO.14 50グラム 076618	400	440			1337									
8-9094-03	綿球 NO.20 50グラム 076625	400	440			1337									
8-9094-04	綿球 NO.25 50グラム 076632	400	440			1337									
8-9094-05	綿球 NO.30 50グラム 076649	400	440			1337									
8-9099-01	ガーゼ(滅菌アブゴーズP) 5050 50×50mm 295002	2,000	2,190	3088	3088	1317									
8-9099-02	ガーゼ(滅菌アブゴーズP) 7575 75×75mm 295019	2,900	3,170	3088	3088	1317									
8-9099-03	ガーゼ(滅菌アブゴーズP) 7510 75×100mm 295026	3,500	3,820	3088	3088	1317									
8-9099-04	ガーゼ(滅菌アブゴーズP) 1枚/袋×100袋入 5075	2,600	2,840	3088	3088	1317									
8-9100-01	カット綿 40×40mm 58188	2,100	2,700	3088	3088	1325									
8-9101-01	カット綿 40×40mm 58614	1,100	1,480	3089	3089	1326									
8-9101-02	カット綿 30×30mm 58607	1,100	1,480	3089	3089	1326									
8-9101-03	カット綿 50×50mm 58638	1,100	1,480	3089	3089	1326									
8-9101-04	カット綿 60×60mm 58652	1,150	1,480	3089	3089	1326									
8-9101-05	カット綿 70×70mm 58669	1,150	1,480	3089	3089	1326									
8-9101-06	カット綿 80×80mm 58676	1,150	1,480	3089	3089	1326									
8-9101-07	カット綿 100×100mm 58683	1,150	1,480	3089	3089	1326									
8-9102-01	ガーゼ(滅菌アブゴーズP・Yカット) 7575 75×75mm 295033	2,300	2,430			1317									
8-9102-02	ガーゼ(滅菌アブゴーズP・Yカット) 7510 75×100mm 295057	2,700	2,980			1317									
8-9112-01	救急3wayバッグ EMB161-RD-0	25,000	23,000			641									
8-9116-01	救急バッグ 530×300×250 EMB131-RD-0	22,000	19,800			641									
8-9145-01	救急バッグ 350×200×250 EMB121-RD-0	14,400	12,000			641									
8-9150-01	マルチメディカルバッグ 400×200×250 EMB111-RD-0	8,400	7,000			640									
8-9275-01	皮膚保護用クリーム(ダーマリアAT) DMB-100	2,000	2,400			425								22	
8-9470-11	電子体温計 ET-P330MZ	3,790	4,250			827									
89-4816-70	酵母エキス 微生物培養用 Y1625-1KG Y1625	54,000	58,900	1786	1786										
89-4816-71	酵母エキス 微生物培養用 Y1625-250G Y1625	14,400	15,800	1786	1786										
8-9569-01	プロシエア プラスチック手袋パウダーフリー L 1箱(100枚入)	690	550			573						387			
8-9569-02	プロシエア プラスチック手袋パウダーフリー M 1箱(100枚入)	690	550			573						387			
8-9569-03	プロシエア プラスチック手袋パウダーフリー S 1箱(100枚入)	690	550			573						387			
8-9569-04	プロシエア プラスチック手袋パウダーフリー SS 1箱(100枚入)	690	550			573						387			
8-9600-01	ガーゼ(アブゴーズ12A) 50×50mm 272188	1,000	1,100	3088	3088	1316									
8-9600-02	ガーゼ(アブゴーズ12A) 50×75mm 272195	1,150	1,300	3088	3088	1316									
8-9600-03	ガーゼ(アブゴーズ12A) 75×75mm 272218	1,600	1,700	3088	3088	1316									
8-9600-04	ガーゼ(アブゴーズ12A) 75×100mm 272201	2,000	2,200	3088	3088	1316									
8-9600-05	ガーゼ(アブゴーズ12A) 100×100mm 272225	2,500	2,600	3088	3088	1316									
8-9601-01	滅菌カットガーゼ プレベイドYカット 75×75mm 373533	3,100	3,540			1322									
8-9601-02	滅菌カットガーゼ プレベイドYカット 75×100mm 373540	3,600	4,110			1322									
8-9602-01	ガーゼ10m 171061	700	750	3087	3087	1317									
8-9603-01	脱脂綿 50g 020031	210	220			1327									
8-9603-02	脱脂綿 100g 020024	380	410			1327									
8-9603-03	脱脂綿 500g 010100	1,600	1,670			1327									
8-9604-01	尺角ガーゼ(ラキュリー) 平判 191014	7,200	7,650			1320									
8-9604-02	尺角ガーゼ(ラキュリー) 2つ折 201010	7,300	7,760			1320									
8-9604-03	尺角ガーゼ(ラキュリー) 4つ折 211019	7,400	7,870			1320									
8-9605-01	やすらかセット(死後処置用セット) 851017	1,100	1,210			1487						491			
8-9607-01	ご遺体用ガーゼ寝巻き 女性L 676160	3,000	3,080			1491						492			
8-9607-02	ご遺体用ガーゼ寝巻き 男性L 676153	3,000	3,080			1491						492			
8-9607-03	ご遺体用ガーゼ寝巻き 男性LL 676177	3,200	3,400			1491						492			
8-9610-01	伸縮ホータイ ニュークロス 50mm×9m 460004	1,480	1,610			1347									
8-9610-02	伸縮ホータイ ニュークロス 75mm×9m 466044	2,000	2,170			1347									
8-9610-03	伸縮ホータイ ニュークロス 90mm×9m 466143	2,360	2,560			1347									
8-9670-11	洗髪シャワー 電源式 KS-115	18,000	19,800			1946						122			
8-9721-21	ナビロールポリエチ手袋 内エンボス加工 L 100枚入	390	290			576						387			
8-9721-22	ナビロールポリエチ手袋 内エンボス加工 M 100枚入	390	290			576						387			
8-9721-23	ナビロールポリエチ手袋 内エンボス加工 S 100枚入	390	290			576						387			
8-9722-02	身長計 60~200 seca228	35,000	38,500			890									
89-7385-42	透明化試薬(組織用) HISTOスターキット 1キット HSK-1	170,000	199,000	1783	1783										
89-7385-43	透明化試薬(組織用) HISTO-1 30mL HI-30	93,000	108,000	1783	1783										
89-7385-44	透明化試薬(組織用) HISTO-1 100mL HI-100	190,000	222,000	1783	1783										
89-7385-45	透明化試薬(組織用) HISTO-2 30mL H2-30	31,000	37,000	1783	1783										
89-7385-46	透明化試薬(組織用) HISTO-2 100mL H2-100	60,000	71,000	1783	1783										
89-7385-47	透明化試薬(組織用) HISTO-1 and 2セット 10mL HH-10	44,000	52,000	1783	1783										
89-7385-48	透明化試薬(組織用) HISTO-1 and 2セット 30mL HH-30	110,000	129,000	1783	1783										
89-7385-49	透明化試薬(組織用) HISTO-1 and 2セット 100mL HH-100	214,000	250,000	1783	1783										
89-7385-73	マウス脳スライサー 1mm冠状脳スライサー BSLM-2	32,000	37,000	1784	1784										
89-7385-74	マウス脳スライサー 1mm矢状脳スライサー BSLM-1	32,000	37,000	1784	1784										
89-7385-75	マウス脳スライサー 2mm冠状脳スライサー BSLC-1	32,000	37,000	1784	1784										
89-7385-76	マウス脳スライサー 2mm矢状脳スライサー BSLS-1	32,000	37,000	1784	1784										
8-9882-03	抗菌ストラップ(医療用) スタンダード レッド E-001 スケルトンレッド	1,080	1,210			638									
8-9882-04	抗菌ストラップ(医療用) スタンダード ブルー E-001 スケルトンブルー	1,080	1,210			638									
8-9882-05	抗菌ストラップ(医療用) ナスカン付 E-002 スケルトンレッド	1,150	1,300			638									
8-9882-06	抗菌ストラップ(医療用) ナスカン付 E-002 スケルトンブルー	1,150	1,300			638									
8-9882-07	抗菌ストラップ(医療用) クリップバンド付 E-003 スケルトンレッド	1,300	1,400			638									
8-9882-08	抗菌ストラップ(医療用) クリップバンド付 E-003 スケルトンブルー	1,300	1,400			638									
8-9882-09	抗菌ストラップ(医療用) ロング E-004 スケルトンレッド	1,280	1,410			638									
8-9882-10	抗菌ストラップ(医療用) ロング E-004 スケルトンブルー	1,280	1,410			638									
8-9907-21	点滴用リクラインギンギェア(トレンデレンブルグ体位対応) 825×1000~1790×565~1200mm NRC-03TN	315,000	348,000			1295									
8-9932-03	ヨーロピアンカート II(スリムPCカート) 補助天板あり 引出し1段 ピンク ET-BP	87,000	95,000			157									
8-9932-04	ヨーロピアンカート II(スリムPCカート) 補助天板あり 引出し2段 ブルー ET-BB	87,000	95,000			157									
8-9971-01	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミーパウダーフリー) 1箱(100枚入) L	1,500	1,400	2869	2869	575						388			
8-9971-02	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミーパウダーフリー) 1箱(100枚入) M	1,500	1,400	2869	2869	575						388			
8-9971-03	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミーパウダーフリー) 1箱(100枚入) S	1,500	1,400	2869	2869	575						388			
8-9971-04	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミーパウダーフリー) 1箱(100枚入) SS	1,500	1,400			575						388			
8-9984-01	プロシエアうがい受け 取手無し SU-L	310	340			1790						55			
8-9984-02	プロシエアうがい受け 取手付き SU-L2	330	360			1790						55			
8-9986-01	処置車(ハンドロック) 610×450×850 HT-1S	155,000	160,000			217									
9-033-01	サージアンマスク 100入 IR-1	5,850	5,400	2801	2801	544									
9-081-01	透視度計 ST-30	8,750	9,600	710	710										
9-081-02	透視度計 ST-50	19,400	21,400	710	710										
9-081-03	透視度計 ST-100	32,600	35,900	710	710										
9-081-24	透視度計 共通標識板	510	57												

2023年11月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2022 頁	サニーフ ズ2016 頁	サニーフ ズ2020 頁	設備2022 頁	アズピュ ア2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁	ウエルビー ングパンフ 頁
9-1130-08	アブダクションⅡ TB-1223 イエロー	261,000	382,000									301			
9-1130-09	アブダクションⅡ TB-1223 グレー	261,000	382,000									301			
9-1130-10	アブダクションⅡ TB-1223 オレンジ	261,000	382,000									301			
9-1130-11	アブダクションⅡ TB-1223 抹茶	261,000	382,000									301			
9-1130-12	アブダクションⅡ TB-1223 スカイブルー	261,000	382,000									301			
9-1130-13	アブダクションⅡ TB-1223 クリーム	261,000	382,000									301			
9-1130-14	アブダクションⅡ TB-1223 メディブルー	261,000	382,000									301			
9-1130-15	アブダクションⅡ TB-1223 メディグリーン	261,000	382,000									301			
9-1130-16	アブダクションⅡ TB-1223 ライムグリーン	261,000	382,000									301			
9-1130-17	アブダクションⅡ TB-1223 ライトブラウン	261,000	382,000									301			
9-1130-18	アブダクションⅡ TB-1223 レッド	261,000	382,000									301			
9-1146-01-64	Whiz i (アイリスエディション)30日レンタル(契約期間制約なし)	45,000	63,900			-									
9-1146-02-64	Whiz i (アイリスエディション)30日レンタル(1年契約)	40,000	56,800			-									
9-1146-03-64	Whiz i (アイリスエディション)30日レンタル(3年契約)	37,000	52,800			-									
9-1397-01	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01P10(予防接種用)赤 100本入	2,210	2,470			-									
9-1397-02	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01P20(予防接種用)緑 100本入	2,210	2,470			-									
9-1397-03	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01P30(予防接種用)青 100本入	2,210	2,470			-									
9-1398-01	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01T10(ツベルクリン用)赤 100本入	2,730	3,060			-									
9-1398-02	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01T20(ツベルクリン用)緑 100本入	2,730	3,060			-									
9-1398-03	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01T30(ツベルクリン用)青 100本入	2,730	3,060			-									
9-1398-04	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-01T40(ツベルクリン用)黄 100本入	2,730	3,060			-									
9-1399-01	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-02SZ10(中口)2.5mL赤 100本入	2,940	3,300			-									
9-1399-02	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-02SZ20(中口)2.5mL緑 100本入	2,940	3,300			-									
9-1399-03	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-02SZ30(中口)2.5mL青 100本入	2,940	3,300			-									
9-1399-04	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-02SZ40(中口)2.5mL黄 100本入	2,940	3,300			-									
9-1400-01	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-05SZ10(中口)5mL赤 100本入	2,730	3,060			-									
9-1400-02	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-05SZ20(中口)5mL緑 100本入	2,730	3,060			-									
9-1400-03	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-05SZ30(中口)5mL青 100本入	2,730	3,060			-									
9-1400-04	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-05SZ40(中口)5mL黄 100本入	2,730	3,060			-									
9-1401-01	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-10ESZ10(横口)10mL赤 100本入	3,890	4,360			-									
9-1401-02	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-10ESZ20(横口)10mL緑 100本入	3,890	4,360			-									
9-1401-03	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-10ESZ30(横口)10mL青 100本入	3,890	4,360			-									
9-1401-04	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-10ESZ40(横口)10mL黄 100本入	3,890	4,360			-									
9-1402-01	テルモシリジ 色付押子タイプ SS-20ESZ10(横口)20mL赤 50本入	3,310	3,710			-									
9-3035-01	ディッパー D14-0215	13,100	13,700	3359	3359										
9-3039-02	ピンセット C20-06F12	10,500	10,900	3386	3386										
9-3041-11	ヨンエーキューレイ QRA-S481	2,550	2,820	3394	3394										
9-3042-11	ヨンエーブルー JBA-S481	2,650	2,920	3393	3393										
9-3059-01	ウエハートレー (25.4mm用) H22-10-0615	200	430	3361	3361										
9-3059-02	ウエハートレー カバー φ25.4mm (1")用 H22-101-0615	430	470	3361	3361										
9-3059-03	ウエハートレー用スプリング H22-102-0815	3,300	3,960	3361	3361										
9-3060-02	トンブ G50-0315	14,800	16,000	3386	3386										
9-3062-01	ベルクリン DRY 130μm 5枚入 E-2	2,650	3,300	3255	3255										
9-3062-02	ベルクリン DRY 80μm 5枚入 D-2	3,690	4,530	3255	3255										
9-3062-03	ベルクリン DRY 80μm 10枚入 D-1	4,100	5,050	3255	3255										
9-3062-04	ベルクリン DRY 130μm 10枚入 E-1	3,270	4,010	3255	3255										
9-3062-05	ベルクリン WET 80μm 1個入 D-3	890	1,100	3255	3255										
9-3062-06	ベルクリン WET 80μm 1枚入 S-1	1,550	1,910	3255	3255										
9-4031-01	ベンコット(R) 用ケース 大 M-3用 大(M-3用)	15,700	17,300	3252	3252										
9-4031-02	ベンコット(R) 用ケース 小 M-1用 小(M-1用)	12,600	13,900	3252	3252										
9-5647-01	スタクリンクリーンルーム用ファイル 20冊 SCFA4	8,200	9,500	3289	3289										
9-5683-01	耐酸性PBTピンセットK(耐酸・非磁性タイプ)先端丸型 K2A	2,300	2,500	2207	2207										
9-5720-01	ステンレスハンガーラック SHL	72,000	89,000	3155	3155										
9-5720-02	ステンレスハンガーラック SHL-06	65,000	81,000	3155	3155										
9-5720-03	ステンレスハンガーラック SHL-12W	109,000	144,000	3155	3155										
9-694-01	自動分析用サンプルカップ 4mL MS-40	11,500	12,900	1344	1344	959									
9-694-04	自動分析用サンプルカップ 2mL MS-20	9,500	10,500	1344	1344	959									
9-694-05	自動分析用サンプルカップ 2mL MS-20A	10,000	12,000	1344	1344	959									
9-694-07	自動分析用サンプルカップ 0.5mL MSK-5	13,000	14,800	1344	1344	959									
9-694-11	自動分析用サンプルカップ 1.8mL MST-18	12,100	13,200	1344	1344	959									
9-694-12	自動分析用サンプルカップ 5mL MS-50	16,500	20,400	1344	1344	959									
9-694-13	自動分析用サンプルカップ 0.5mL MST-5	11,000	13,300	1344	1344	959									
9-694-14	自動分析用サンプルカップ 1mL MS-10	12,000	13,500	1344	1344	959									
9-694-16	自動分析用サンプルカップ 0.5mL MS-12	12,000	13,500	1344	1344	959									
9-694-19	自動分析用サンプルカップ アキシムカップ 2mL	7,700	10,400	1344	1344	959									
9-694-22	自動分析用サンプルカップ クロスカットフタ 2512	3,900	2,800	1344	1344	959									
9-851-01	ラボランサンプル管 No.02 2.2mL(220本) 0201-0151	8,000	9,200	1920	1920										
9-851-02	ラボランサンプル管 No.01 3mL(110本) 0201-0251	4,800	5,500	1920	1920										
9-851-03	ラボランサンプル管 No.1 4mL(110本) 0201-0351	6,000	6,800	1920	1920										
9-851-04	ラボランサンプル管 No.2 5mL(110本) 0201-0451	6,200	7,000	1920	1920										
9-851-05	ラボランサンプル管 No.3 10mL(110本) 0201-0551	6,800	7,800	1920	1920										
9-851-06	ラボランサンプル管 No.4 14mL(55本) 0201-0651	4,200	4,800	1920	1920										
9-851-07	ラボランサンプル管 No.5 20mL(55本) 0201-0751	5,200	5,900	1920	1920										
9-851-08	ラボランサンプル管 No.6 30mL(55本) 0201-0851	6,400	7,300	1920	1920										
9-851-09	ラボランサンプル管 No.7 50mL(55本) 0201-0951	9,000	10,200	1920	1920										
9-851-10	ラボランサンプル管 No.8 110mL(55本) 0201-1051	12,600	14,300	1920	1920										
9-852-01	ラボランスクリー管 No.02 2mL 200+20本入 0101-0151	10,800	12,000	1919	1919		141								
9-852-02	ラボランスクリー管 No.01 3.5mL 100+10本入 0101-0251	6,600	7,500	1919	1919		141								
9-852-03	ラボランスクリー管 No.1 4mL 100+10本入 0101-0351	6,700	7,600	1919	1919		141								
9-852-04	ラボランスクリー管 No.2 6mL 100+10本入 0101-0451	6,800	7,600	1919	1919		141								
9-852-05	ラボランスクリー管 No.3 9mL 100+10本入 0101-0551	8,400	9,400	1919	1919		141								
9-852-06	ラボランスクリー管 No.4 13.5mL 50+5本入 0101-0651	5,100	5,800	1919	1919		141								
9-852-07	ラボランスクリー管 No.5 20mL 50+5本入 0101-0751	5,700	6,500	1919	1919		141								
9-852-08	ラボランスクリー管 No.6 30mL 50+5本入 0101-0851	6,500	7,400	1919	1919		141								
9-852-09	ラボランスクリー管 No.7 50mL 50+5本入 0101-0951	8,900	10,200	1919	1919		141								
9-852-10	ラボランスクリー管 No.8 110mL 50+5本入 0101-1051	14,000	15,300	1919	1919		141								