

2023年12月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2024年1月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
感染症対策用品パンフレット

2024年1月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費 総額2023	サンソフト 2023	ナビス2024 頁	サーニース 2019 頁	サーニース 2020 頁	新価格2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ能2023 頁	レンタルカテ ログ 頁	価格改定用 品バツ 頁
0-3116-01	フィルター式ガーゼ缶丸型 φ180×120mm	13,800	15,200			1506								
0-3116-02	フィルター式ガーゼ缶丸型 φ270×180mm	19,500	21,500			1506								
0-3508-41	ナビグリーンV(清拭薬) OC-01L	228,000	275,000			1924						343		
0-467-01	丸カスト φ180×120mm 18	5,900	7,100			1506						367		
0-467-02	丸カスト φ270×180mm 27	11,000	13,200			1506						367		
0-5370-01	フジタロ(ディスボアザブル) EOG滅菌済 6本入(梱包装)	19,200	21,120			1010								
0-5933-01	フジオロール 青 300×500mm LP8800	7,200	7,800			1145								
0-5933-02	フジオロール 赤 400×650mm LP8801	10,000	12,000			1145								
0-5933-03	フジオロール 黄 550×900mm LP8802	15,000	16,000			1145								
0-5933-04	フジオロール 青 700×1150mm LP8803	22,000	24,000			1145								
0-5933-05	フジオロール 赤 850×1300mm LP8804	34,000	38,000			1145								
0-6482-01	丸カスト φ90×75mm 9	5,200	5,760			1506						367		
0-6482-02	丸カスト φ120×90mm 12	5,400	5,960			1506						367		
0-6482-03	丸カスト φ150×105mm 15	5,600	6,160			1506						367		
0-6482-04	丸カスト φ210×150mm 21	10,100	11,200			1506						367		
0-6482-05	丸カスト φ240×165mm 24	10,700	11,900			1506						367		
0-8194-08	ハログンランプ(ミラー付) 150W 6423(EFR)	5,000	5,340			741								
0-8194-15	ハログンランプ(ミラー付) 15W 13528	6,000	8,800			741								
0-8195-03	ハログンランプ(単品) 10W 6F 6805	2,000	2,800			741								
0-8195-06	ハログンランプ(単品) 50W 12V 7027(BRL/BCD)	2,000	2,670			741								
1-066-05	真空ポリカデシケーター240-250用プレート	3,200	3,800	1183	1183									
1-066-06	真空ポリカデシケーター240-300用プレート	4,800	5,600	1183	1183									
1-066-14	ポリカデシケーター φ306mm 301型	24,800	26,500	1183	1183									
1-066-22	ポリカデシケーター φ245mm 241型	12,800	13,700	1183	1183									
1-1296-01	電圧検知機 KX301 H	12,000	13,500	2533	2533									
1-1534-21-64	マルチタガシタ検知器 レンタル30日 XA-4400H	31,600	33,850											
1-1812-13	DS-QD-迅速取壊装置	95,000	120,000	2721	2721								65	
1-1649-01	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S13 96412-13	25,700	34,600	402	402									
1-1649-02	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S14 96412-14	27,500	37,200	402	402									
1-1649-03	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S16 96412-16	35,000	46,600	402	402									
1-1649-04	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S25 96412-25	44,000	60,600	402	402									
1-1649-05	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S17 96412-17	57,000	77,400	402	402									
1-1649-06	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S18 96412-18	67,000	89,400	402	402									
1-1649-07	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S15 96412-15	73,000	97,800	402	402									
1-1649-08	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S24 96412-24	87,000	128,900	402	402									
1-1649-09	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S35 96412-35	110,000	161,500	402	402									
1-1649-10	逆流ポンプ用チューブ FDA/バイトン L/S38 96412-38	118,000	171,800	402	402									
1-1768-02	ニューV-LOK継手 VUWF-32-V	1,470	1,360	2316	2316									
1-1768-03	ニューV-LOK継手 VUWTF-32-V	3,210	2,960	2316	2316									
1-1768-04	ニューV-LOK継手 VUWL-32-V	1,970	1,820	2316	2316									
1-1784-31	エコノミー併数リハイド吸汗バンド 滅菌済 1パック(20枚×5巻入)	5,220	4,850	3204	3204									
1-1813-01	電磁コイル式マグネットスターラー lab disc white	48,000	55,000	236	236									
1-1815-12	ホットマグネットスターラー用ガスコスト温度センサー PT100.51	45,000	51,800	255	255									
1-1815-21	ホットマグネットスターラー (safty control/IKAMAGA) RET control-visc	252,000	276,000	255	255									
1-1816-01	ホットマグネットスターラー RET basic	192,000	220,000	255	255									
1-1820-01	ロータリーエバポレータ RV10 digital V セット RV10 digital V set	728,000	797,000	1721	1721									
1-1820-02	ロータリーエバポレータ RV10 digital VC セット RV10 digital VC set	752,000	864,000	1721	1721									
1-1820-03	ロータリーエバポレータ RV 10 auto V セット RV 10 auto V set	1,210,000	1,390,000	1721	1721									
1-1906-01	サニタリービーカー 1L BK-SMA-1	21,400	25,700	2069	2069									
1-1906-02	サニタリービーカー 2L BK-SMA-2	22,600	27,200	2069	2069									
1-1906-03	サニタリービーカー 3L BK-SMA-3	24,400	29,300	2069	2069									
1-1950-02-40	薬品ガスセンサー(ニ酸化窒素)レンタル5日 SO-01(SO2)	21,200	21,575	748	748									
1-1975-01	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S13 06418-13	11,000	17,600	402	402									
1-1975-02	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S14 06418-14	13,000	20,700	402	402									
1-1975-03	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S16 06418-16	16,000	23,400	402	402									
1-1975-04	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S25 06418-25	24,000	38,900	402	402									
1-1975-05	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S17 06418-17	23,000	38,100	402	402									
1-1975-06	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S18 06418-18	35,000	56,100	402	402									
1-1975-07	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S15 06418-15	30,000	47,700	402	402									
1-1975-08	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S24 06418-24	36,000	57,600	402	402									
1-1975-09	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S35 06418-35	46,000	72,800	402	402									
1-1975-10	逆流ポンプ用チューブ タイゴン®-食品用 L/S36 06418-36	44,000	70,000	402	402									
1-1981-01	フラットシャーレホルダー FSHS-90	19,300	26,000	1217	1217									
1-1981-11	フラットシャーレホルダー 追加トレイ	3,300	4,400	1217	1217									
1-2038-07	ニューV-LOK継手 VUWF3.52X3.2V	1,530	1,410	2316	2316									
1-2039-01	ニューV-LOK継手 VUWH-9.50C-V	1,450	1,340	2316	2316									
1-2039-02	ニューV-LOK継手 VUWF-9.52-V	2,070	1,910	2316	2316									
1-2039-04	ニューV-LOK継手 VUWL-9.52-V	2,580	2,380	2316	2316									
1-2039-07	ニューV-LOK継手 VUWF3.52X3.2V	2,270	2,090	2316	2316									
1-2039-08	ニューV-LOK継手 VUWF3.52X6.35V	2,070	1,910	2316	2316									
1-2040-01	ニューV-LOK継手 VUWH-3A-V	1,000	920	2316	2316									
1-2040-02	ニューV-LOK継手 VUWF-3-V	1,490	1,370	2316	2316									
1-2040-03	ニューV-LOK継手 VUWTF-3-V	3,210	2,960	2316	2316									
1-2041-02	ニューV-LOK継手 VUWF-6-V	1,450	1,340	2316	2316									
1-2041-04	ニューV-LOK継手 VUWL-6-V	2,100	1,940	2316	2316									
1-2041-07	ニューV-LOK継手 VUWF-6X3-V	1,540	1,420	2316	2316									
1-2118-11	コンバクト電子天びん NV12201	40,000	41,300	502	502									
1-2118-12	コンバクト電子天びん NV14201 JP	43,300	44,600	502	502									
1-2118-13	コンバクト電子天びん NV12000JP	50,000	52,500	502	502									
1-2118-16	コンバクト電子天びん NV222JP	39,400	40,700	502	502									
1-2118-17	コンバクト電子天びん NV2201JP	39,400	40,700	502	502									
1-2119-11	コンバクト電子天びん NV422JP	45,700	47,200	499	499									
1-2119-12	コンバクト電子天びん NV821JP	37,200	38,400	499	499									
1-2119-14	コンバクト電子天びん NV16200JP	38,200	39,400	499	499									
1-2351-01	工具セット S-51	65,000	68,800	2541	2541	202								
1-2364-04	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 0.01g EX10202G	404,600	417,200	477	477									
1-2365-01	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 120g EX124G	303,000	312,400	484	484									
1-2365-02	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 220g EX224G	346,800	357,600	484	484									
1-2365-03	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 320g EX324G	401,400	413,900	484	484									
1-2365-04	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 220g EX223G	282,600	291,400	484	484									
1-2365-05	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 420g EX423G	290,100	299,100	484	484									
1-2365-06	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 620g EX623G	312,600	322,300	484	484									
1-2365-07	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 1100g EX1103G	418,500	431,500	484	484									
1-2645-01	卓上大型超音波洗浄器 460×525×504mm VS-400R2	460,000	518,000	2658	2658									
1-2645-02	卓上大型超音波洗浄器 670×575×504mm VS-1200R2	600,000	698,000	2658	2658									
1-2646-22	近接5周波卓上大型超音波洗浄機 530×325×388mm VS-340M	398,000	428,000	2652	2652									
1-2772-01	ホットー容器 10L HT-ST-24	75,800	91,000	1969	1969									
1-2772-02	ホットー容器 15L HT-ST-27	78,600	94,400	1969	1969									
1-2772-03	ホットー容器 20L HT-ST-30	81,300	97,600	1969	1969									
1-2773-01	ホットー容器 平鋼部付 10L HT-ST-FL-24	131,000	158,000	1969	1969									
1-2773-02	ホットー容器 平鋼部付 15L HT-ST-FL-27	134,000	161,000	1969	1969									
1-2773-03	ホットー容器 平鋼部付 20L HT-ST-FL-30	138,000	166,000	1969	1969									
1-2775-01	ヘルム式(316L)ストレート部付 01L P50-01	31,400	37,700	1971	1971									
1-2775-02	ヘルム式(316L)ストレート部付 02L P50-02	37,200	44,700	1971	1971									
1-2775-03	ヘルム式(316L)ストレート部付 03L P50-03	42,900	51,500	1971	1971									
1-2775-04	ヘルム													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023	サンアスト 2023	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	欧債2024 頁	アジアユア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタク グ 頁	産業産廃処理用 品パンフ 頁
I-438-02	スライダック(単相据置型) 130V-10A RSA-A-10	32,900	37,600	803	803									
I-438-03	スライダック(単相据置型) 130V-20A RSA-20	51,100	63,900	803	803									
I-438-04	スライダック(単相据置型) 240V-5A RSC-5	33,500	38,500	803	803									
I-438-05	スライダック(単相据置型) 240V-10A RSC-10	54,100	63,400	803	803									
I-438-06	スライダック(単相据置型) 240V-15A RSC-15	80,900	97,300	803	803									
I-4412-01	デシケータ-用中板 φ120mm	870	1,150	1183	1183									
I-4412-02	デシケータ-用中板 φ150mmカトマン型	1,060	1,380	1183	1183									
I-4412-03	デシケータ-用中板 φ180mmカトマン型	1,480	1,930	1183	1183									
I-4412-04	デシケータ-用中板 φ210mmカトマン型	2,000	2,630	1183	1183									
I-4566-01	比重瓶(ケリュウサック型) 10mL	1,980	2,200	843	843									
I-4566-02	比重瓶(ケリュウサック型) 25mL	2,200	2,400	843	843									
I-4566-03	比重瓶(ケリュウサック型) 50mL	2,600	2,900	843	843									
I-4566-04	比重瓶(ケリュウサック型) 100mL	3,100	3,400	843	843									
I-4817-11	ポータブル電子天秤 φ93mm 120g SPX123JP	79,100	81,600	499	499									
I-4891-03-60	分析用電子天秤 レンタル5日 HTR-220	14,400	14,625	486	486							126		
I-5028-01	スライドトランス 130V-10A MSA-10E MSA-10E	74,300	89,400	803	803									
I-5033-32-60	ビスコスター レンタル5日 YT-06	26,900	27,425	834	834									
I-5072-11	送液ポンプ(可変ポンプ) 07555-90	198,000	280,400	400	400							118		
I-5072-12	送液ポンプ(可変ポンプ) 07555-90	198,000	280,400	400	400									
I-5073-11	送液ポンプ 3～600mm 07528-10	320,000	457,400	400	400									
I-5073-12	送液ポンプ 3～300mm 07528-20	320,000	457,400	400	400									
I-5073-13	送液ポンプ 1～100mm 07528-30	320,000	457,400	400	400									
I-5074-09	標準ポンプヘッド L/S38 鉄 07036-30	55,000	86,000	401	401									
I-5075-09	標準ポンプヘッド L/S38 ステンレス(SUS304) 07036-31	68,000	106,700	401	401									
I-5285-31	スタンダード用 重量物用テーブル NPJ-20W	15,000	20,000	2506	2506	1512								
I-5449-11	ホットプレート・ホットマグネットスター-溶液温度コントローラ- ETS-D5	59,200	68,000	255	255									
I-5484-01	電気泳動装置 Mupid-exu	56,950	65,000	1695	1695									
I-5688-01	サクションポンプ SP20S	73,700	84,600	431	431			108						
I-5688-02	サクションポンプ SP30S	90,000	107,000	431	431			108						
I-5688-03	サクションポンプ SP40S	139,000	147,000	431	431			108						
I-5774-31	コンバクト天秤 CR221JP	12,900	13,300	507	507									
I-5774-34	コンバクト天秤 CR621JP	17,300	17,900	507	507									
I-5774-41	コンバクト天秤用ACアダプタ 46001724	3,400	3,600	507	507									
I-5774-42	コンバクト天秤用ACアダプタプラグキット 46001780	2,100	2,200	507	507									
I-5817-01	デジタル超音計 SM-32S	29,800	26,800	776	776									
I-5817-01-20	デジタル超音計 校正証明書付 SM-32S	44,800	41,800	776	776									
I-5818-01	照度計 LM-331	21,000	19,000	760	760	399		85						
I-5818-01-20	照度計 校正証明書付 LM-331	36,000	34,000	760	760			85						
I-5818-01-24	照度計 JCSS校正証明書付 LM-331	59,000	57,000	760	760									
I-5818-02	照度計 LM-332	24,200	22,000	760	760	399		85						
I-5818-02-20	照度計 校正証明書付 LM-332	39,200	37,000	760	760			85						
I-5818-02-24	照度計 JCSS校正証明書付 LM-332	62,200	60,000	760	760									
I-5911-12-80	デジタル温度計 1ch多機能 モニタ機能付(温度プローブ付) レンタル5日 TX10-02	12,050	12,500	555	555									
I-6088-01	小型真空ポンプ 多機能 MRC-01	110,000	132,000	1973	1973									
I-6289-21-60	ポケッタブルマルチガスモニター レンタル5日 QX-2008A	16,650	16,950	746	746									
I-6289-21-64	ポケッタブルマルチガスモニター レンタル30日 QX-2008A	27,900	29,700										65	
I-6500-01	UNボルト 1.3L PSF-10UNS	49,800	59,800	1973	1973									
I-6500-02	UNボルト 2.3L PSF-12UNS	51,900	62,300	1973	1973									
I-6500-03	UNボルト 1.2L PSH-10UNS	62,200	74,700	1973	1973									
I-6516-11-60	クリモマスター (プローブ6531-21付) レンタル5日 MODEL6501	29,000	29,675	772	772				364			125		
I-6516-11-64	クリモマスター (プローブ6531-21付) レンタル30日 MODEL6501	54,000	58,050										69	
I-6578-01	キャスター付き作業台 SWRU-660-II SWRU-660-II	52,800	72,250	1006	1006									
I-6578-02	キャスター付き作業台 SWRU-775-II SWRU-775-II	67,800	80,500	1006	1006									
I-6578-03	キャスター付き作業台 SWRU-960-II SWRU-960-II	60,600	72,300	1006	1006									
I-6578-04	キャスター付き作業台 SWRU-975-II SWRU-975-II	68,700	81,800	1006	1006									
I-6578-05	キャスター付き作業台 SWRU-1260-II SWRU-1260-II	69,500	82,850	1006	1006									
I-6578-06	キャスター付き作業台 SWRU-1275-II SWRU-1275-II	73,200	86,950	1006	1006									
I-6578-07	キャスター付き作業台 SWRU-1560-II SWRU-1560-II	73,800	88,200	1006	1006									
I-6578-08	キャスター付き作業台 SWRU-1575-II SWRU-1575-II	79,200	94,300	1006	1006									
I-6578-09	キャスター付き作業台 SWRU-1590-II SWRU-1590-II	82,600	98,500	1006	1006									
I-6578-10	キャスター付き作業台 SWRU-1860-II SWRU-1860-II	76,300	91,000	1006	1006									
I-6578-11	キャスター付き作業台 SWRU-1875-II SWRU-1875-II	80,600	96,000	1006	1006									
I-6578-12	キャスター付き作業台 SWRU-1890-II SWRU-1890-II	86,600	105,600	1006	1006									
I-6586-01	作業台 600×600×600(～900)mm SWRA-660-II	44,300	52,850	1006	1006									
I-6586-02	作業台 750×750×600(～900)mm SWRA-775-II	51,700	61,400	1006	1006									
I-6586-03	作業台 900×600×600(～900)mm SWRA-960-II	44,400	52,900	1006	1006									
I-6586-04	作業台 900×750×600(～900)mm SWRA-975-II	52,600	62,700	1006	1006									
I-6586-05	作業台 1200×600×600(～900)mm SWRA-1260-II	53,300	63,450	1006	1006									
I-6586-06	作業台 1200×750×600(～900)mm SWRA-1275-II	57,100	67,850	1006	1006									
I-6586-07	作業台 1500×600×600(～900)mm SWRA-1560-II	57,600	68,800	1006	1006									
I-6586-08	作業台 1500×750×600(～900)mm SWRA-1575-II	63,000	75,200	1006	1006									
I-6586-09	作業台 1500×900×600(～900)mm SWRA-1590-II	66,800	79,700	1006	1006									
I-6586-10	作業台 1800×600×600(～900)mm SWRA-1860-II	60,100	71,600	1006	1006									
I-6586-11	作業台 1800×750×600(～900)mm SWRA-1875-II	64,500	76,900	1006	1006									
I-6586-12	作業台 1800×900×600(～900)mm SWRA-1890-II	72,900	86,800	1006	1006									
I-6600-01	座り作業台 600×600×740mm SWR-660-II	35,000	41,850	1006	1006									
I-6600-02	座り作業台 750×750×740mm SWR-775-II	41,800	49,600	1006	1006									
I-6600-03	座り作業台 900×600×740mm SWR-960-II	35,100	41,900	1006	1006									
I-6600-04	座り作業台 900×750×740mm SWR-975-II	42,700	50,900	1006	1006									
I-6600-05	座り作業台 1200×600×740mm SWR-1260-II	44,000	52,450	1006	1006									
I-6600-06	座り作業台 1200×750×740mm SWR-1275-II	47,200	56,050	1006	1006									
I-6600-07	座り作業台 1500×600×740mm SWR-1560-II	48,400	57,800	1006	1006									
I-6600-08	座り作業台 1500×750×740mm SWR-1575-II	53,200	63,400	1006	1006									
I-6600-09	座り作業台 1500×900×740mm SWR-1590-II	56,200	67,000	1006	1006									
I-6600-10	座り作業台 1800×600×740mm SWR-1860-II	50,800	60,600	1006	1006									
I-6600-11	座り作業台 1800×750×740mm SWR-1875-II	54,600	65,100	1006	1006									
I-6600-12	座り作業台 1800×900×740mm SWR-1890-II	62,200	74,100	1006	1006									
I-6601-01	立ち作業台 600×600×900mm SWRH-660-II	43,000	51,350	1006	1006									
I-6601-02	立ち作業台 750×750×900mm SWRH-775-II	49,700	59,000	1006	1006									
I-6601-03	立ち作業台 900×600×900mm SWRH-960-II	43,100	51,400	1006	1006									
I-6601-04	立ち作業台 900×750×900mm SWRH-975-II	50,600	60,300	1006	1006									
I-6601-05	立ち作業台 1200×500×900mm SWRH-1260-II	52,000	61,350	1006	1006									
I-6601-06	立ち作業台 1200×750×900mm SWRH-1275-II	55,100	65,450	1006	1006									
I-6601-07	立ち作業台 1500×600×900mm SWRH-1560-II	56,400	67,300	1006	1006									
I-6601-08	立ち作業台 1500×750×900mm SWRH-1575-II	61,000	72,800	1006	1006									
I-6601-09	立ち作業台 1500×900×900mm SWRH-1590-II	66,600	79,400	1006	1006									
I-6601-10	立ち作業台 1800×600×900mm SWRH-1860-II	58,800	70,100	1006	1006									
I-6601-11	立ち作業台 1800×750×900mm SWRH-1875-II	62,500	74,500	1006	1006									
I-6601-12	立ち作業台 1800×900×900mm SWRH-1890-II	72,600	86,500	1006	1006									
I-6607-03	ホットプレート・ホットマグネットスター-用サポートロッド H16V	10,700	12,300	254	254									
I-6607-04	ホットプレート・ホットマグネットスター-用スリーブ(H16V固定用) H38	4,700	5,400	254	254									
I-6607-05	ホットプレート・ホットマグネットスター-用ボスヘッド(H16V固定用) H44	5,100	5,900	254	254									
I-6607-11	ホットスター- C-MAQ HS7	96,000	1											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	欧規2024 頁	アジア 2023 頁	アジア 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タログ 頁	産業用 品パンフ 頁
I-6619-06	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1275-II SWRC-1275-II	60,000	71,400	1006	1006				165					
I-6619-07	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1560-II SWRC-1560-II	60,500	72,150	1006	1006				165					
I-6619-08	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1575-II SWRC-1575-II	66,100	78,750	1006	1006				165					
I-6619-09	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1590-II SWRC-1590-II	72,800	86,650	1006	1006				165					
I-6619-10	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1860-II SWRC-1860-II	62,900	74,950	1006	1006				165					
I-6619-11	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1875-II SWRC-1875-II	67,500	80,450	1006	1006				165					
I-6619-12	キャスター付き(ストッパー機能有)作業台 SWRC-1890-II SWRC-1890-II	78,900	94,000	1006	1006				165					
I-6636-01	コンビニワゴン WGP-3P	28,100	34,000	3165	3165									
I-6636-02	コンビニワゴン WGP-4P	33,000	38,700	3165	3165									
I-6636-03	コンビニワゴン WGP-3P	45,400	53,250	3165	3165									
I-6636-04	コンビニワゴン WGP-4P	49,400	53,700	3165	3165									
I-6662-01	ウェハー用ピンセット ID-48WF	5,300	6,400	3379	3379									
I-6662-02	ウェハー用ピンセット ID-8WNY	24,800	27,000	3379	3379									
I-6691-01	非磁性ステンレスピンセット 5本組 SAセット	24,800	30,000	3381	3381									
I-6691-02	チタンピンセットキット 5本組 TAセット	38,000	42,000	3381	3381									
I-6691-03	非磁性ステンレスピンセット 5本組 SMDセット	24,800	30,000	3381	3381									
I-6691-04	特殊鋼ピンセットキット 5本組 NCセット	44,000	48,000	3381	3381									
I-6702-01	ハンダソー K-100	67,000	70,300	367	367									
I-6702-02	ハンダソー (K-100) 用替刃 K-100-2	3,720	3,860	367	367									
I-7326-11	攪拌機・ホモジナイザー (ウルトララックス) 用 容積押さえ RH3	44,000	50,700	210	210									
I-7326-12	攪拌機・ホモジナイザー (ウルトララックス) 用 容積押さえ RH5	54,300	62,400	210	210									
I-7326-13	攪拌機用伸縮スタンド R2723	193,000	220,000	210	210									
I-7326-21	電子制御攪拌機 ユーロスター200デジタル EUROSTAR 200 digital	440,000	500,000	210	210									
I-7326-25	電子制御攪拌機 ユーロスター100デジタル EUROSTAR 100 digital	330,000	378,000	210	210									
I-7326-33	電子制御攪拌機 EUROSTAR 200 control	560,000	627,000	210	210									
I-7326-34	電子制御攪拌機 EUROSTAR 200 control P4	710,000	775,000	210	210									
I-7326-36	電子制御攪拌機 EUROSTAR 100 control	450,000	505,000	210	210									
I-7327-03	攪拌羽根 溶解型 R1302	84,400	97,100	210	210									
I-7327-04	攪拌羽根 平型 R1375	27,200	31,200	210	210									
I-7327-05	攪拌羽根 アンカー型(90mm) R1331	69,600	80,000	210	210									
I-7441-01	マグネットスタンド ML-K	7,700	8,320	900	900									
I-7441-02	マグネットスタンド ML-KV	8,930	9,550	900	900									
I-7441-04	マグネットスタンド ML-MX	20,000	21,600	900	900									
I-7504-01	南京錠付密閉式タンク 10L CTLK-24	22,800	27,400	1961	1961									
I-7504-02	南京錠付密閉式タンク 15L CTLK-27	24,400	29,300	1961	1961									
I-7504-03	南京錠付密閉式タンク 20L CTLK-30	26,000	31,300	1961	1961									
I-7504-04	南京錠付密閉式タンク 25L CTLK-33	32,000	38,400	1961	1961									
I-7504-05	南京錠付密閉式タンク 38L CTLK-36	37,500	45,100	1961	1961									
I-7504-06	南京錠付密閉式タンク 45L CTLK-39	41,800	50,200	1961	1961									
I-7504-07	南京錠付密閉式タンク 65L CTLK-43	48,500	58,300	1961	1961									
I-7504-08	南京錠付密閉式タンク 80L CTLK-47	56,600	70,400	1961	1961									
I-7504-09	南京錠付密閉式タンク 100L CTLK-47H	62,000	74,500	1961	1961									
I-7563-12	PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ 1000mL ACPFA100-N	7,650	8,500	1854	1854									
I-7563-13	PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ 250mL ACPFA-250-N	9,350	10,600	1854	1854									
I-7563-14	PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ 500mL ACPFA-500-N	12,700	14,100	1854	1854									
I-7563-15	PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ 1000mL ACPFA-1000-N	19,100	20,800	1854	1854									
I-7568-11	PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ 20mL ACPFA20-W	5,170	5,900	1854	1854									
I-7568-12	PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ 100mL ACPFA100-W	8,340	9,300	1854	1854									
I-7568-13	PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ 250mL ACPFA-250-W	10,500	11,800	1854	1854									
I-7568-14	PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ 500mL ACPFA-500-W	14,500	16,100	1854	1854									
I-7568-15	PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ 1000mL ACPFA-1000-W	19,600	21,400	1854	1854									
I-7613-12	ポータブルヒュームフード ファンユニットM型インバーター インバーターM型	214,000	228,000	1116	1116									
I-7613-13	ポータブルヒュームフード ファンユニットM型インバーター 耐酸タイプ インバーターM型 (耐酸タイプ)	210,000	224,000	1116	1116									
I-7873-11-60	ポータブル電気伝導率計 レンタル5日 GM-31P	14,550	14,850	676	676									
I-7991-01-60	ホルムアルデヒド検出器 レンタル5日 FP-31	12,000	14,275			2065								
I-8003-01	セラミックホットプレート(真鍮製) AH5-300	240,000	264,000	136	136									
I-8007-01	連続式ミル MF10ベージック MF10 basic	697,000	800,000	309	309									
I-8007-02	連続式ミル用カッター式ヘッド MF10.1	550,000	632,000	309	309									
I-8007-03	連続式ミル用ハンマー式ヘッド MF10.2	490,000	564,000	309	309									
I-8007-11	連続式ミル用 MFふあい MF0.25	68,000	77,700	309	309									
I-8007-12	連続式ミル用 MFふあい MF0.5	51,000	58,400	309	309									
I-8007-13	連続式ミル用 MFふあい MF1.0	50,000	56,400	309	309									
I-8007-14	連続式ミル用 MFふあい MF2.0	50,000	54,800	309	309									
I-8007-15	連続式ミル用 MFふあい MF3.0	46,000	52,700	309	309									
I-8186-01	超精密ピンセット ID-65A	4,800	5,300	3377	3377									
I-8187-01	フラットピンセット 125	4,000	4,800	3379	3379									
I-8187-02	フラットピンセット 125A	4,000	4,800	3379	3379									
I-8187-03	フラットピンセット 127	4,000	4,800	3379	3379									
I-8188-01	汎用型ピンセット 125mm	4,200	5,300	2205	2205									
I-8188-02	汎用型ピンセット 135mm	4,200	5,300	2205	2205									
I-8188-03	汎用型ピンセット 155mm	4,200	5,000	2205	2205									
I-8188-04	汎用型ピンセット 125mm	4,200	5,000	2205	2205									
I-8188-05	汎用型ピンセット 155mm	4,200	5,000	2205	2205									
I-8188-06	汎用型ピンセット 150mm 649	4,200	5,000	2205	2205									
I-8188-07	汎用型ピンセット 155mm	4,200	5,000	2205	2205									
I-8188-08	汎用型ピンセット 110mm 120A.SA	6,380	6,950	2205	2205									
I-8188-09	汎用型ピンセット 160mm 121.SA	6,380	6,950	2205	2205									
I-8188-10	汎用型ピンセット 150mm 124.SA	6,380	6,950	2205	2205									
I-8189-01	汎用型ピンセット 185mm	5,300	5,800	2204	2204									
I-8189-02	汎用型ピンセット 160mm DF	4,200	5,000	2204	2204									
I-8189-03	汎用型ピンセット 160mm DM	4,200	5,000	2204	2204									
I-8225-01	ポリウレタenchューブ φ2.0 × φ3mm 黒 1巻(20m) UB0320-20-B	1,300	1,440	2271	2271									
I-8225-02	ポリウレタenchューブ φ2.5 × φ4mm 黒 1巻(20m) UB0425-20-B	1,400	1,540	2271	2271									
I-8225-03	ポリウレタenchューブ φ4.0 × φ6mm 黒 1巻(20m) UB0640-20-B	2,300	2,540	2271	2271									
I-8225-04	ポリウレタenchューブ φ5.0 × φ8mm 黒 1巻(20m) UB0850-20-B	5,200	5,720	2271	2271									
I-8225-05	ポリウレタenchューブ φ6.5 × φ10mm 黒 1巻(20m) UB1065-20-B	7,500	8,260	2271	2271									
I-8225-06	ポリウレタenchューブ φ8.0 × φ12mm 黒 1巻(20m) UB1280-20-B	10,400	11,440	2271	2271									
I-8228-01	ポリウレタenchューブ φ2.0 × φ3mm 緑 1巻(20m) UB0320-20-O	1,300	1,440	2271	2271									
I-8228-02	ポリウレタenchューブ φ2.5 × φ4mm 緑 1巻(20m) UB0425-20-O	1,400	1,540	2271	2271									
I-8228-03	ポリウレタenchューブ φ4.0 × φ6mm 緑 1巻(20m) UB0640-20-O	2,300	2,540	2271	2271									
I-8228-04	ポリウレタenchューブ φ5.0 × φ8mm 緑 1巻(20m) UB0850-20-O	5,200	5,720	2271	2271									
I-8228-05	ポリウレタenchューブ φ6.5 × φ10mm 緑 1巻(20m) UB1065-20-O	7,500	8,260	2271	2271									
I-8228-06	ポリウレタenchューブ φ8.0 × φ12mm 緑 1巻(20m) UB1280-20-O	10,400	11,440	2271	2271									
I-8267-01	蛇口付容器 10L CTH-W-24	26,800	32,200	1966	1966									
I-8267-02	蛇口付容器 20L CTH-W-30	31,500	37,900	1966	1966									
I-8267-03	蛇口付容器 36L CTH-W-36	39,200	47,100	1966	1966									
I-8290-11	送液ポンプ(デジタルポンプ) 0.10～600rpm 07522-20	540,000	773,600	400	400									
I-8290-12	送液ポンプ(デジタルポンプ) 0.02～100rpm 07522-30	540,000	773,600	400	400									
I-8292-01-60	拡散式酸化水素測定器 レンタル5日 GHS-8AT 0-10ppm	27,350	28,025	749	749									
I-8292-02-60	拡散式酸化水素測定器 レンタル5日 GHS-8AT 100ppm	35,350	36,175	749	749									
I-8292-03-60	拡散式酸化水素測定器 レンタル5日 GHS-8AT 500ppm	35,350	36,175	749	749									
I-8498-04	ESD基板ホルダー 1組(10個入) F-36	67,800	74,800	3342	3342									
I-8501-01	ホットプレート 100 × 100mm C-MAG HP4	82,000	94,000	128	128									
I-8501-02	ホットプレート 180 × 180mm C-MAG HP7	90,000	103,000	128	128									
I-8501-03	ホットプレート 260 × 260mm C-MAG HP10	140,000	14											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023	サンアラスト 2023	ナビス2024 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	欧規2024 頁	アジア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タログ 頁	産業用実 用 品 バ ン ド 頁
1-9227-11	実体顕微鏡用LED照明装置 スタンダード SIMPLE5	15,000	16,000	916										
1-9242-31	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX124	250,500	258,300	484	484									
1-9242-32	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX224	280,500	289,200	484	484									
1-9242-33	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX223	158,500	163,500	488	488									
1-9242-34	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX423	208,800	215,300	488	488									
1-9242-35	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX622	128,500	132,500	488	488									
1-9242-36	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX2002	158,500	163,500	488	488									
1-9242-37	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX5202	230,200	237,400	488	488									
1-9242-38	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX4201	158,400	161,300	488	488									
1-9242-39	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX8201	188,300	192,100	488	488									
1-9242-40	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX324	330,800	341,100	484	484									
1-9424-01	バソコンカート YMD171115-03	139,000	128,000	3170	3170									
1-9762-03	鋼球 10.0mm 1kg	8,500	11,300	339	339									
1-9915-01	ウェハー用ピンセット ID-2WFCPRSA	5,300	6,800	3379	3379									
1-9915-02	ウェハー用ピンセット ID-4WFCPRSA	5,300	6,800	3379	3379									
1-9915-03	カーボンファイバーピンセット 先端交換可能	5,300	6,200	3379	3379									
1-9915-04	カーボンファイバーピンセット 先端交換可能	5,300	6,200	3379	3379									
1-9915-11	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-2WFCPRSA	3,270	3,980	3379	3379									
1-9915-12	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-4WFCPRSA	3,270	3,980	3379	3379									
1-9915-13	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-1ACPRSA	3,090	3,400	3379	3379									
1-9915-14	ウェハー用ピンセット 交換用チップ ID-5CPRSA	3,090	3,400	3379	3379									
1-9943-21	電子制御攪拌機 ユーロスター40デジタル EUROSTAR 40 digital	194,000	210,000	210	210									
1-9943-22	電子制御攪拌機 ユーロスター20デジタル EUROSTAR 20 digital	158,000	182,000	210	210									
1-9944-11	高速電子制御攪拌機 (EUROSTAR 20 high speed digital/control) 用プロペラ型攪拌羽 径 55 R1401	39,000	44,900	211	211									
1-9944-12	高速電子制御攪拌機 (EUROSTAR 20 high speed digital/control) 用プロペラ型攪拌羽 径 45 R1405	31,400	36,200	211	211									
1-9944-13	高速電子制御攪拌機 (EUROSTAR 20 high speed digital/control) 用 溶解型攪拌羽 径 40 R1402	43,500	50,000	211	211									
1-9944-21	高速電子制御攪拌機 EUROSTAR 20 high speed digital	330,000	370,000	211	211									
1-9945-01	メカニカル制御攪拌機 RW20 digital	170,000	190,000	209	209									
2-1082-17-60	表面温度計 レンタル5日 HD-1500E	19,800	20,175	557	557									
2-110-01	底部勾配型ステンレス容器 バルブ無 20L KTT-ST-30	93,500	113,000	1964	1964									
2-110-02	底部勾配型ステンレス容器 バルブ無 35L KTT-ST-36	97,400	117,000	1964	1964									
2-110-03	底部勾配型ステンレス容器 バルブ無 45L KTT-ST-43	108,500	131,000	1964	1964									
2-110-04	底部勾配型ステンレス容器 バルブ無 100L KTT-ST-47H	127,600	154,000	1964	1964									
2-110-05	底部勾配型ステンレス容器 バルブ無 150L KTT-ST-565	180,400	217,000	1964	1964									
2-110-06	底部勾配型ステンレス容器 バルブ無 200L KTT-ST-565H	189,200	228,000	1964	1964									
2-111-01	底部勾配型ステンレス容器 バルブ付 20L KTT-ST-30-BV	154,000	185,000	1964	1964									
2-111-02	底部勾配型ステンレス容器 バルブ付 35L KTT-ST-36-BV	159,500	192,000	1964	1964									
2-111-03	底部勾配型ステンレス容器 バルブ付 65L KTT-ST-43-BV	170,500	205,000	1964	1964									
2-111-04	底部勾配型ステンレス容器 バルブ付 100L KTT-ST-47H-BV	189,200	228,000	1964	1964									
2-130-01	ブース (付着着拭き取り用成型ガーゼ) 1000個入	42,000	50,100	1403	1403		15							
2-153-01	エアークンデンサー フィンデンサーTM TS24/29 400mm RP31100	61,000	66,000	2025	2025									
2-153-02	エアークンデンサー フィンデンサーTM TS25/32 400mm RP31102	61,000	66,000	2025	2025									
2-153-03	エアークンデンサー フィンデンサーTM TS19/26 400mm RP31104	61,000	66,000	2025	2025									
2-153-04	エアークンデンサー フィンデンサーTM TS24/29 275mm RP31105	54,000	59,000	2025	2025									
2-153-05	エアークンデンサー フィンデンサーTM TS19/26 275mm RP31107	54,000	59,000	2025	2025									
2-153-06	エアークンデンサー フィンデンサーTM TS14/13 275mm RP31109	54,000	59,000	2025	2025									
2-1558-13-60	クリモマスター (プローブ6543-21付) レンタル5日 MODEL6501	32,500	33,250	772	772				364		125			
2-1558-13-64	クリモマスター (プローブ6543-21付) レンタル30日 MODEL6501	60,000	64,500										69	
2-165-01	プレバートボックス 255 x 200 x 38mm W-100	1,800	3,460	1605	1605	874								
2-165-02	プレバートボックス 200 x 150 x 38mm W-50	1,700	3,220	1605	1605	874								
2-165-03	プレバートボックス 120 x 113 x 38mm W-20	1,250	2,750	1605	1605	874								
2-172-01	マップ 10入 20枚用	8,300	10,600	1603	1603	875								
2-172-02	マップ 10入 30枚用	8,950	11,700	1603	1603	875								
2-172-03	マップ 10入 36枚用	9,800	12,100	1603	1603	875								
2-173-01	パラフィン用本製ブロック 100個入 大	2,300	3,480	1584	1584	905								
2-173-02	パラフィン用本製ブロック 100個入 中	2,100	3,050	1584	1584	905								
2-173-03	パラフィン用本製ブロック 100個入 小	1,900	2,810	1584	1584	905								
2-2024-01-60	木材水分計 レンタル5日 HM-520	14,850	15,183	853	853									
2-2112-12	全自動セルカウンター用 Maxi カセット (S) 1袋 (25枚入) MXC002	34,000	31,000	1597	1597									
2-2171-01	次亜塩素酸ナトリウム製剤 (ビュラックス (R)-S) 1800mL	1,280	1,380				358					396		14
2-2171-02	次亜塩素酸ナトリウム製剤 (ビュラックス (R)-S) 5L	2,800	2,560				358					396		14
2-2171-03	次亜塩素酸ナトリウム製剤 (ビュラックス (R)-S) 18L	5,500	5,060	2670	2670		358					396		14
2-230-01	ハンドリフター (低床タイプ) ATHL-100	59,000	64,900	1285	1285									
2-230-02	ハンドリフター (低床タイプ) ATHL-200	70,700	77,800	1285	1285									
2-230-03	ハンドリフター (低床タイプ) ATHL-400	99,000	109,000	1285	1285									
2-230-04	ハンドリフター (低床タイプ) ATHL-600	159,000	164,000	1285	1285									
2-233-01	ハンドリフター HLH-A50	123,000	136,000	1285	1285									
2-233-02	ハンドリフター HLH-A80	149,000	164,000	1285	1285									
2-233-03	ハンドリフター HLH-A80	204,000	225,000	1285	1285									
2-2593-01-60	超音波洗浄機 レンタル5日 TI-56L	28,700	29,450	856	856									
2-2593-02-60	超音波洗浄機 レンタル5日 TI-58K	16,000	15,658	856	856									
2-2594-03-60	ハンディ様式計 レンタル5日 SH-22-J1	54,550	56,050	867	867									
2-2594-04-60	ハンディ様式計 レンタル5日 SH-22-J2	54,550	56,050	867	867									
2-2594-06-60	ハンディ様式計 レンタル5日 SH-22-S004	77,250	79,125	867	867									
2-2796-01-60	環境放射線モニタ レンタル5日 PA-1000	15,600	15,900	757	757									
2-2939-01-60	ポータブル塩素残留濃度計 レンタル5日 RC-37P	16,200	16,500	687	687									
2-297-01	ガラス製攪拌器 自30mL 1型	3,900	4,300	2054	2054									
2-297-02	ガラス製攪拌器 自60mL 2型	4,100	4,500	2054	2054									
2-297-04	ガラス製攪拌器 自30mL 4型	4,250	4,700	2054	2054									
2-297-05	ガラス製攪拌器 自30mL 5型	4,400	4,850	2054	2054									
2-343-01	フッ素コーティング密閉タンク FB-7 FB-7 シリコンパッキン	30,000	33,000	1963	1963									
2-343-02	フッ素コーティング密閉タンク FB-10 FB-10 シリコンパッキン	36,900	40,400	1963	1963									
2-343-03	フッ素コーティング密閉タンク FB-15 FB-15 シリコンパッキン	45,900	50,000	1963	1963									
2-343-04	フッ素コーティング密閉タンク FB-20 FB-20 シリコンパッキン	54,800	59,200	1963	1963									
2-343-05	フッ素コーティング密閉タンク FB-25 FB-25 シリコンパッキン	66,600	72,200	1963	1963									
2-344-01	密閉タンク FBT-7 PTFEパッキン	71,300	88,900	1963	1963									
2-344-02	密閉タンク FBT-10 PTFEパッキン	92,600	114,000	1963	1963									
2-344-04	密閉タンク FBT-20 PTFEパッキン	136,000	164,000	1963	1963									
2-3757-01	タンク液質分析キット DDSケルダール	520,000	540,000											
2-3758-01	除質分析キット DDSケルダール	663,000	678,000											
2-3799-02	防水デジタル温度計 HACOPアラート機能付 WT-200	17,400	16,800	546	546		185							
2-3799-02-20	防水デジタル温度計 HACOPアラート機能付 校正証明書付 WT-200	27,400	26,300	546	546			76						
2-3878-01	デュース気密試験機 Tube M81 control	312,000	358,000	308	308		133							
2-4311-11-60	マスコフティングシステム レンタル5日 MT-03	87,200	89,300								131			
2-4942-02	アズビエ帯電防止指サックピンク ロールタイプ M 1440個	3,110	3,460							31				
2-4942-03	アズビエ帯電防止指サックピンク ロールタイプ M 1440個	3,110	3,460								31			
2-4942-52	アズビエ帯電防止指サックピンク ロールタイプ M 28800個	50,800	56,500								31			
2-4942-53	アズビエ帯電防止指サックピンク ロールタイプ L 28800個	50,800	56,500									31		
2-5094-01	超硬ピンセット ID-1NC	6,400	9,600	3380	3380									
2-5094-02	超硬ピンセット ID-2ANC	6,400	9,000	3380	3380									
2-5094-03	超硬ピンセット ID-3CNC	6,400	9,600	3380	3380									
2-5094-04	超硬ピンセット ID-5NC	7,200	9,600	3380	3380									
2-5094-05	超硬ピンセット ID-7NC	7,500	9,600	3380	3380									
2-5150-02-60	ハンドヘルドバーチャルカウンタ 本体 レンタル5日 KC-02	36,750	38,475	3147	3147						130			</

2024年1月1日より実施

[illegible]

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発合 価額2023 円	サンアスト 2023 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2016 円	サニーフーズ 2020 円	欧陽2024 円	アズビユア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカ タログ 円	産地産地 品バ ン 円
3-4801-05	積み重ね式テーパ型ステンレス密閉容器 65L φ430×485×0.9mm TP-CTH-STA-43	54,300	65,200				403							
3-4802-01	透明蓋付ステンレス密閉容器 10L φ240×240×0.7mm CTH-24-AF	29,500	35,400				403							
3-4802-02	透明蓋付ステンレス密閉容器 20L φ300×300×0.8mm CTH-30-AF	34,400	40,800				403							
3-4802-03	透明蓋付ステンレス密閉容器 36L φ360×360×0.9mm CTH-36-AF	47,000	56,400				403							
3-4914-02	卓上シーラー シールサイズ 2.6×300mm	21,000	25,300	2501	2501									
3-4914-03	卓上シーラー シールサイズ 10×200mm	23,000	26,800	2501	2501									
3-4914-04	卓上シーラー シールサイズ 10×300mm	29,000	33,800	2501	2501									
3-4914-11	卓上シーラー 2.4×200用消耗品セット	900	1,050	2501	2501									
3-4914-12	卓上シーラー 2.6×300用消耗品セット	1,150	1,350	2501	2501									
3-4914-13	卓上シーラー 10×200用消耗品セット(10mm幅)	1,500	1,750	2501	2501									
3-4914-14	卓上シーラー 10×300用消耗品セット(10mm幅)	1,750	2,050	2501	2501									
3-4915-01	足踏み式シーラー シールサイズ 10×350mm	68,000	78,200	2507	2507									
3-4915-02	足踏み式シーラー シールサイズ 10×450mm	71,000	82,000	2507	2507									
3-4915-03	足踏み式シーラー シールサイズ 10×600mm	84,000	96,600	2507	2507									
3-4915-11	足踏み式シーラー 10×350用消耗品セット(10mm幅)	3,300	3,800	2507	2507									
3-4915-12	足踏み式シーラー 10×450用消耗品セット(10mm幅)	3,500	4,050	2507	2507									
3-5127-01	レンジャーシリーズ卓上型はかり 1.5kg R31PE1502	69,300	71,500	509	509									
3-5127-02	レンジャーシリーズ卓上型はかり 3kg R31PE3	69,300	71,500	509	509									
3-5127-03	レンジャーシリーズ卓上型はかり 5kg R31PE5	69,300	71,500	509	509									
3-5127-04	レンジャーシリーズ卓上型はかり 15kg R31PE15	69,300	71,500	509	509									
3-5127-05	レンジャーシリーズ卓上型はかり 30kg R31PE30	69,300	71,500	509	509									
3-5383-11	ハイスピードカメラ 9501	428,000	430,000	945	945									
3-5446-01-60	ポータブル屈折計 レンタル5日 RA-130	23,750	24,200	847	847									
3-5586-01	LEDフレキシブルアーム光源 独立調光型 STA-B2	35,600	46,000	937	937									
3-5659-01	LEDトランスイルミネーター LB-16	142,000	185,000	1699	1699									
3-5979-01-60	サーマルイメージング水分計 レンタル5日 MR160	13,050	13,275	543	543									
3-6145-01	防水ワイヤレスデータロガー (Logbee) 観機 CWB-20S	33,000	41,300	639	639									
3-6145-02	防水ワイヤレスデータロガー (Logbee) 中継機 CWB-20R	33,000	41,300	639	639									
3-6145-03	防水ワイヤレスデータロガー (Logbee) 子機(温度・湿度・湿度) CWS-30C	38,000	47,500	639	639									
3-6145-04	防水ワイヤレスデータロガー (Logbee) 子機(温度・湿度・湿度・湿度) CWS-32C	42,000	52,500	639	639									
3-634-01	サーモグラフィ SG7	81,300	68,000	541	541									
3-7052-01-60	光学式顕微鏡画像撮影システム5日 DOP-01	25,950	26,475	698	698									
3-7405-01-60	超音波ガス濃度計 レンタル5日 XS-2200	9,750	9,933	739	739									
3-7594-01-60	パーティクルカウンター レンタル5日 P311	33,950	34,700	3148	3148									
3-7595-02-60	パーティクルカウンター MODEL PP レンタル5日 P8-306	65,150	66,650	3148	3148									
3-7596-03-60	高機能小型パーティクルカウンター 温度湿度センサー付 レンタル5日 T302AGM	120,700	123,625	3149	3149						130			
3-7618-01	マグネシウム板材(圧延材) 厚20.2mm 100×300mm	1,000	2,410	2329	2329									
3-8000-01	ホットスターラー RCT digital	149,000	170,000	254	254									
3-8000-02	ホットスターラー RCT digital パッケージ	169,500	193,600	254	254									
3-8000-03	ホットスターラー 本体 C-MAG RCT 5 digital	153,000	175,000	254	254									
3-8001-01	ホットスターラー C-Mag HS 7 control	153,000	175,000	255	255									
3-8001-02	ホットスターラー C-Mag HS 7 control パッケージ	173,500	198,600	255	255									
3-8002-04	電子制御攪拌機(最大トルク 7.5N・cm) digital Microstar7.5digital	136,000	156,000	209	209									
3-8002-05	電子制御攪拌機(最大トルク 15N・cm) digital Microstar15digital	149,000	169,000	209	209									
3-8002-06	電子制御攪拌機(最大トルク 30N・cm) digital Microstar30digital	153,000	175,000	209	209									
3-8002-11	電子制御攪拌機(最大トルク 7.5N・cm) control Microstar7.5control	187,000	204,000	209	209									
3-8002-12	電子制御攪拌機(最大トルク 15N・cm) control Microstar15control	197,000	216,000	209	209									
3-8002-13	電子制御攪拌機(最大トルク 30N・cm) control Microstar30control	204,000	223,000	209	209									
3-8372-01	液だれ防止ステンレスサンリジーカー SL BK-SMA-DP-5	47,300	56,800	2068	2068									
3-8419-01	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 4L STBD-18	10,500	12,600	1962	1962									
3-8419-02	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 7L STBD-21	12,000	14,500	1962	1962									
3-8419-03	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 10L STBD-24	14,400	17,300	1962	1962									
3-8419-04	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 15L STBD-27	15,600	18,800	1962	1962									
3-8419-05	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 20L STBD-30	18,000	21,600	1962	1962									
3-8419-06	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 25L STBD-33	21,600	26,000	1962	1962									
3-8420-01	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(取手折りたたみ式) 4L STBDF-18	12,000	14,500	1962	1962									
3-8420-02	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(取手折りたたみ式) 7L STBDF-21	14,500	17,400	1962	1962									
3-8420-03	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(取手折りたたみ式) 10L STBDF-24	15,700	18,900	1962	1962									
3-8420-04	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(取手折りたたみ式) 15L STBDF-27	18,100	21,800	1962	1962									
3-8420-05	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(取手折りたたみ式) 20L STBDF-30	19,200	23,100	1962	1962									
3-8420-06	吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(取手折りたたみ式) 25L STBDF-33	22,800	27,400	1962	1962									
3-8476-01	HGS分子構造模型 有機化学入門用 A型セット	1,600	2,000	2554	2554									
3-8476-02	HGS分子構造模型 有機化学研究用 B型セット	7,000	8,000	2554	2554									
3-8476-03	HGS分子構造模型 有機化学実習用 C型セット	4,000	4,500	2554	2554									
3-8476-04	HGS分子構造模型 有機化学学生用セット	2,400	3,000	2554	2554									
3-8679-01	コードレス乾燥器(AC・DC両用) CL-13	33,000	38,000	1601	1601	912								
3-8679-02	コードレス乾燥器(AC・DC両用) CL-17	38,000	41,800	1601	1601	912								
3-8746-01-60	燃焼ガス分析計 レンタル5日 test&340	119,350	115,525	751	751									
3-8746-01-64	燃焼ガス分析計 レンタル30日 test&340	194,100	207,150										66	
3-9318-01-60	グリーンス数値濃度計 レンタル5日 SDM-72	33,900	34,650	888	888									
3-9318-02-60	蒸留油酸濃度計センサー付 レンタル5日 SDM-73	33,900	34,650	888	888									
3-9327-01-60	燃焼式ガス分析計 O2/CO2/CO/NO/NO2/SO2 レンタル5日 HT-2700	157,200	192,100	751	751									
3-9327-01-64	燃焼式ガス分析計 O2/CO2/CO/NO/NO2/SO2 レンタル30日 HT-2700	351,700	379,600										66	
3-9339-01	デジタルはかり(V2000wシリーズ)(フードスケール) 30000g V22PWE30T	35,100	36,200	503	503									
3-9353-19-60	マルチガス検知器 レンタル5日 XPS-7	28,450	29,050	745	745									
3-9353-19-64	マルチガス検知器 レンタル30日 XPS-7	50,700	54,300										65	
3-9354-01-60	ポータブル型二オキシセンサ レンタル5日 XP-329IIIIR	29,950	30,700	753	753	2085					124			
3-9478-01	シリコンマット付きラボジャッキ 天板150×150mm	19,000	22,000	2198	2198									
3-9478-02	シリコンマット付きラボジャッキ 天板200×200mm	22,000	25,000	2198	2198									
3-9479-01	ジメニウムろっぽ 25mL	20,700	24,200	2251	2251									
3-9479-02	ジメニウムろっぽ 35mL	21,900	25,400	2251	2251									
3-9479-03	ジメニウムろっぽ 45mL	23,200	27,500	2251	2251									
3-9479-04	ジメニウムろっぽ 55mL	24,700	29,800	2251	2251									
3-9479-05	ジメニウムろっぽ 100mL	33,900	42,200	2251	2251									
3-9479-06	ジメニウムろっぽ 250mL	43,900	54,600	2251	2251									
3-9479-07	ジメニウムろっぽ 500mL	69,000	89,600	2251	2251									
3-9479-08	ジメニウムろっぽ 1000mL	123,000	165,000	2251	2251									
3-9479-11	ジメニウムろっぽ25mL用フタ	5,800	8,630	2251	2251									
3-9479-12	ジメニウムろっぽ35mL用フタ	5,800	8,630	2251	2251									
3-9479-13	ジメニウムろっぽ45mL用フタ	5,800	8,630	2251	2251									
3-9479-14	ジメニウムろっぽ55mL用フタ	5,800	8,630	2251	2251									
3-9479-15	ジメニウムろっぽ100mL用フタ	7,700	11,000	2251	2251									
3-9479-16	ジメニウムろっぽ250mL用フタ	10,000	16,000	2251	2251									
3-9479-17	ジメニウムろっぽ500mL用フタ	14,600	20,200	2251	2251									
3-9479-18	ジメニウムろっぽ1000mL用フタ	27,300	50,000	2251	2251									
3-9482-01	自在キャスター(プレート型・重畳物用) WJ-75	1,620	1,700	3420	3420									
3-9482-02	自在キャスター(プレート型・重畳物用) UWJ-75	2,890	3,170	3420	3420									
3-9482-03	自在キャスター(プレート型・重畳物用) GUJ-75	2,310	2,420	3420	3420									
3-9482-04	自在キャスター(プレート型・重畳物用) WJ-100	2,200	2,310	3420	3420									
3-9482-05	自在キャスター(プレート型・重畳物用) UWJ-100	3,580	3,930	3420	3420									
3-9482-06	自在キャスター(プレート型・重畳物用) GUJ-100	2,890	3,030	3420	3420									
3-9482-07	自在キャスター(プレート型・重畳物用) WJ-150	3,760	3,940	3420	3420									
3-9482-08	自在キャスター(プレート型・重畳物用) UWJ-150	6,820	7,470	3420	3420									
3-9482-09	自在キャスター(プレート型・重畳物用) GUJ-150	5,410	5,670	3420	3420									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023 頁	サンアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2016 頁	サニーワーズ 2020 頁	欧龍2024 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	産業用資材用 品パンフ 頁
3-9485-10	ストッパー付固定キャスター(プレート型・重量物用) WKB-200(R)	6,000	6,290	3420	3420									
3-9485-11	ストッパー付固定キャスター(プレート型・重量物用) UWKB-200(R)	9,410	10,400	3420	3420									
3-9485-12	ストッパー付固定キャスター(プレート型・重量物用) GUKB-200(R)	7,650	8,020	3420	3420									
3-9496-01	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-50RH	720	790	3400	3400									
3-9496-02	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-50N	620	650	3400	3400									
3-9496-03	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-50UR	1,100	1,160	3400	3400									
3-9496-04	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-75RH	910	1,000	3400	3400									
3-9496-05	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-75N	760	800	3400	3400									
3-9496-06	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-75UR	1,270	1,330	3400	3400									
3-9496-07	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-100RH	1,270	1,390	3400	3400									
3-9496-08	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-100N	1,040	1,090	3400	3400									
3-9496-09	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-100UR	1,610	1,690	3400	3400									
3-9497-01	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-50RHS	920	1,010	3400	3400									
3-9497-02	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-50NS	800	840	3400	3400									
3-9497-03	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-50URS	1,270	1,330	3400	3400									
3-9497-04	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-75RHS	1,110	1,220	3400	3400									
3-9497-05	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-75NS	950	1,000	3400	3400									
3-9497-06	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-75URS	1,500	1,580	3400	3400									
3-9497-07	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-100RHS	1,440	1,580	3400	3400									
3-9497-08	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-100NS	1,270	1,330	3400	3400									
3-9497-09	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) SG-100URS	1,850	1,940	3400	3400									
3-9498-01	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-50RH	550	600	3400	3400									
3-9498-02	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-50N	460	490	3400	3400									
3-9498-03	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-50UR	940	990	3400	3400									
3-9498-04	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-75RH	700	770	3400	3400									
3-9498-05	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-75N	580	610	3400	3400									
3-9498-06	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-75UR	1,020	1,070	3400	3400									
3-9498-07	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-100RH	1,160	1,270	3400	3400									
3-9498-08	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-100N	940	990	3400	3400									
3-9498-09	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) SR-100UR	1,270	1,330	3400	3400									
3-9499-01	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-38R	210	220	3400	3400									
3-9499-02	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-38N	190	200	3400	3400									
3-9499-03	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-38UR	280	290	3400	3400									
3-9499-04	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-50R	420	470	3400	3400									
3-9499-05	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-50N	350	370	3400	3400									
3-9499-06	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-50UR	560	590	3400	3400									
3-9499-07	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-75RH	710	780	3400	3400									
3-9499-08	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-75N	600	630	3400	3400									
3-9499-09	自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-75UR	1,220	1,280	3400	3400									
3-9500-01	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-38RS	320	340	3400	3400									
3-9500-02	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-38NS	300	320	3400	3400									
3-9500-03	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-38URS	380	400	3400	3400									
3-9500-04	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-50RS	590	620	3400	3400									
3-9500-05	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-50NS	460	510	3400	3400									
3-9500-06	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-50URS	700	730	3400	3400									
3-9500-07	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-75RHS	910	1,000	3400	3400									
3-9500-08	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-75NS	770	810	3400	3400									
3-9500-09	ストッパー付自在キャスター(プレート型・軽荷重用) G-75URS	1,430	1,500	3400	3400									
3-9501-01	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-38R	160	170	3400	3400									
3-9501-02	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-38N	130	140	3400	3400									
3-9501-03	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-38UR	230	240	3400	3400									
3-9501-04	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-50R	320	360	3400	3400									
3-9501-05	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-50N	260	280	3400	3400									
3-9501-06	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-50UR	470	500	3400	3400									
3-9501-07	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-75RH	600	660	3400	3400									
3-9501-08	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-75N	490	510	3400	3400									
3-9501-09	固定キャスター(プレート型・軽荷重用) GR-75UR	1,070	1,120	3400	3400									
3-9658-01	ミニスイッチ(液面制御スイッチ) MS-11 6M	7,000	7,700	3406	3406									
3-9658-02	ミニスイッチ(液面制御スイッチ) MS-11 13M	8,800	9,700	3406	3406									
3-9658-03	ミニスイッチ(液面制御スイッチ) MS-11 20M	10,400	11,500	3406	3406									
3-9659-01	レベルレギュレータ(液面制御スイッチ) LC-12 6M	15,900	17,500	3406	3406									
3-9659-02	レベルレギュレータ(液面制御スイッチ) LC-12 13M	18,100	20,000	3406	3406									
3-9659-03	レベルレギュレータ(液面制御スイッチ) LC-12 20M	19,700	21,700	3406	3406									
3-9709-01	キャスター(ねじ込み型) ST-50RH-M12×35	860	940	3400	3400									
3-9709-02	キャスター(ねじ込み型) ST-50N-M12×35	750	790	3400	3400									
3-9709-03	キャスター(ねじ込み型) ST-50UR-M12×35	1,280	1,340	3400	3400									
3-9709-04	キャスター(ねじ込み型) ST-50RHS-M12×35	1,080	1,170	3400	3400									
3-9709-05	キャスター(ねじ込み型) ST-50NS-M12×35	930	960	3400	3400									
3-9709-06	キャスター(ねじ込み型) ST-50URS-M12×35	1,500	1,580	3400	3400									
3-9710-01	キャスター(ねじ込み型) ST-75RH-M12×35	1,050	1,160	3400	3400									
3-9710-02	キャスター(ねじ込み型) ST-75N-M12×35	890	940	3400	3400									
3-9710-03	キャスター(ねじ込み型) ST-75UR-M12×35	1,390	1,460	3400	3400									
3-9710-04	キャスター(ねじ込み型) ST-75RHS-M12×35	1,240	1,360	3400	3400									
3-9710-05	キャスター(ねじ込み型) ST-75NS-M12×35	1,070	1,120	3400	3400									
3-9710-06	キャスター(ねじ込み型) ST-75URS-M12×35	1,500	1,580	3400	3400									
3-9711-01	キャスター(ねじ込み型) ST-100RH-M12×35	1,410	1,550	3400	3400									
3-9711-02	キャスター(ねじ込み型) ST-100N-M12×35	1,080	1,130	3400	3400									
3-9711-03	キャスター(ねじ込み型) ST-100UR-M12×35	1,620	1,700	3400	3400									
3-9711-04	キャスター(ねじ込み型) ST-100RHS-M12×35	1,660	1,820	3400	3400									
3-9711-05	キャスター(ねじ込み型) ST-100NS-M12×35	1,390	1,460	3400	3400									
3-9711-06	キャスター(ねじ込み型) ST-100URS-M12×35	1,850	1,940	3400	3400									
3-9712-01	キャスター(ねじ込み型) LT-50N-M12×14	390	450	3400	3400									
3-9712-02	キャスター(ねじ込み型) LT-50N-M12×14	330	380	3400	3400									
3-9712-04	キャスター(ねじ込み型) LT-50RS-M12×14	480	550	3400	3400									
3-9712-05	キャスター(ねじ込み型) LT-50NS-M12×14	410	470	3400	3400									
3-9713-01	キャスター(ねじ込み型) LT-75RH-M12×14	720	790	3400	3400									
3-9713-02	キャスター(ねじ込み型) LT-75N-M12×14	610	640	3400	3400									
3-9713-03	キャスター(ねじ込み型) LT-75UR-M12×14	830	870	3400	3400									
3-9713-04	キャスター(ねじ込み型) LT-75RHS-M12×14	840	920	3400	3400									
3-9713-05	キャスター(ねじ込み型) LT-75NS-M12×14	720	760	3400	3400									
3-9713-06	キャスター(ねじ込み型) LT-75URS-M12×14	960	1,010	3400	3400									
3-9715-01	キャスター(ねじ込み型) ST-50RH-M16×40	960	940	3400	3400									
3-9715-02	キャスター(ねじ込み型) ST-50N-M16×40	750	790	3400	3400									
3-9715-03	キャスター(ねじ込み型) ST-50UR-M16×40	1,280	1,340	3400	3400									
3-9715-04	キャスター(ねじ込み型) ST-50RHS-M16×40	1,060	1,170	3400	3400									
3-9715-05	キャスター(ねじ込み型) ST-50NS-M16×40	930	980	3400	3400									
3-9715-06	キャスター(ねじ込み型) ST-50URS-M16×40	1,500	1,580	3400	3400									
3-9716-01	キャスター(ねじ込み型) ST-75RH-M16×40	1,050	1,160	3400	3400									
3-9716-02	キャスター(ねじ込み型) ST-75N-M16×40	890	940	3400	3400									
3-9716-03	キャスター(ねじ込み型) ST-75UR-M16×40	1,390	1,460	3400	3400									
3-9716-04	キャスター(ねじ込み型) ST-75RHS-M16×40	1,240	1,360	3400	3400									
3-9716-05	キャスター(ねじ込み型) ST-75NS-M16×40	1,070	1,120	3400	3400									
3-9716-06	キャスター(ねじ込み型) ST-75URS-M16×40	1,500	1,580	3400	3400									
3-9717-01	キャスター(ねじ込み型) ST-100RH-M16×40	1,410	1,550	3400	3400									
3-9717-02	キャスター(ねじ込み型) ST-100N-M16×40	1,080	1,130	3400	3400									
3-9717-03	キャスター(ねじ込み型) ST-100UR-M16×40	1,620	1,700	3400	3400									
3-9717-04	キャスター(ねじ込み型) ST-100RHS-M16×40	1,660	1,820	3400	3400									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 検数2023 頁	サンクアポスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2016 頁	サニーワーズ 2020 頁	数値2024 頁	アズビユア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	産業界実用 品パンフ 頁
4-1613-06	ファイバーチップピンセット 130mm 7CFR	8,200	8,790	3383	3383									
4-1614-07	フィルタシステム (PES) 1000mL 12個入 10040-440	43,400	44,400	1655	1655									
4-1795-11	遠心分離機 (IKA G-L) PCRチューブ用ローター (8連×2期) IKA G-L-PCR set	30,000	33,600	1690	1690									
4-1795-12	遠心分離機 (IKA G-L) 金属製ローター用PCRチューブ交換アダプタ×6個 IKA G-L-PCR	1,500	1,600	1690	1690									
4-1795-13	遠心分離機 (IKA G-L) 金属製ローター用0.5mLチューブ交換アダプタ×6個 IKA G-L-0.5ml	1,500	1,600	1690	1690									
4-1795-14	遠心分離機 (IKA G-L) 金属製ローター用0.4mLチューブ交換アダプタ×6個 IKA G-L-0.4ml	1,500	1,600	1690	1690									
4-1796-02	真空ポンプ デジタル真空度表示 標準タイプ VACSTAR digital	373,000	426,000	449	449									
4-1796-11	真空ポンプ VACSTAR control	622,000	681,000	449	449									
4-1822-01	電圧時計 (ネクスタイム) Z5251W	15,000	17,000	2533	2533									
4-1848-01	ミニボルトックス 120567	27,000	27,500	273	273									
4-1849-01	ミニスターラー 1L 120155	25,000	25,500	235	235									
4-1987-11	粘度計 ROTAVISC DINアダプタセット DINS-1	298,000	343,000	836	836									
4-1987-12	粘度計 ROTAVISC スパイラルアダプタセット SAS-1	157,000	181,000	836	836									
4-1987-13	粘度計 ROTAVISC 低粘度測定用アダプタセット ELVAS-1	198,000	227,000	836	836									
4-1987-14	粘度計 ROTAVISC 小容量測定用アダプタセット VOLS-1	170,000	195,000	836	836									
4-1987-15	粘度計 ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプタセット VAN-1	146,000	167,500	836	836									
4-1988-01	EVA黒マット付きラボジャッキ 150mm	15,600	17,200	2198	2198									
4-1988-02	EVA黒マット付きラボジャッキ 200mm	17,800	20,000	2198	2198									
4-2262-01	ローリーエーVRレーダー セット RV10 auto V-G	1,224,000	1,453,000	1721	1721									
4-2358-01	小型電子制御攪拌機 Nanostrat 2000rpm Nanostrat 7.5digital	125,000	144,000	209	209									
4-2389-01	4核ローバ攪拌攪機 RI345	27,700	32,000	210	210									
4-2912-01	食品添加物 亜硫酸ナトリウム 10287-2201	4,800	5,800	1804	1804									
4-2912-02	食品添加物 L-アスコルビン酸 200g 10302-2205	5,000	7,000	1804	1804									
4-2912-03	食品添加物 L-アスコルビン酸 1kg 10302-2250	19,500	22,000	1804	1804									
4-2912-04	食品添加物 L-アスコルビン酸ナトリウム 10348-2250	20,000	22,000	1804	1804									
4-2912-05	食品添加物 亜硫酸ナトリウム (無水) 12592-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-07	食品添加物 安息香酸ナトリウム 13257-2204	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-08	食品添加物 塩化アンモニウム 18076-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-09	食品添加物 塩化カルシウム 18229-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-11	食品添加物 塩化第二鉄・塩化鉄 (III) 六水和物 18511-2201	5,000	7,000	1804	1804									
4-2912-12	食品添加物 塩化マグネシウム 19276-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-13	食品添加物 塩酸 20014-2220	3,300	5,600	1804	1804									
4-2912-15	食品添加物 過酸化水素 23157-2201	3,300	5,600	1804	1804									
4-2912-16	食品添加物 クエン酸 (結晶) 26042-2201	3,500	4,500	1804	1804									
4-2912-17	食品添加物 クエン酸 (無水) 26047-2201	3,500	4,500	1804	1804									
4-2912-18	食品添加物 クエン酸カルシウム 26050-2201	3,500	4,500	1804	1804									
4-2912-19	食品添加物 クエン酸三ナトリウム 26077-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-20	食品添加物 クエン酸鉄アンモニウム 26101-2201	9,000	11,000	1804	1804									
4-2912-21	食品添加物 グリシン 27183-2201	5,500	7,500	1804	1804									
4-2912-22	食品添加物 グリセリン 27213-2230	4,500	5,500	1804	1804									
4-2912-24	食品添加物 L-グルタミン酸 27356-2250	14,000	16,000	1804	1804									
4-2912-25	食品添加物 コハク酸二ナトリウム (結晶) 30151-2201	3,600	4,600	1804	1804									
4-2912-26	食品添加物 水酢酸 31012-2230	3,500	4,600	1804	1804									
4-2912-27	食品添加物 水酢酸エチル 31058-2230	4,300	5,300	1804	1804									
4-2912-28	食品添加物 亜硫酸ナトリウム (結晶) 31217-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-29	食品添加物 次亜塩素酸ナトリウム 33016-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-30	食品添加物 L-酒石酸 37211-2201	4,500	5,500	1804	1804									
4-2912-31	食品添加物 L-酒石酸水素カリウム 37261-2201	4,500	5,500	1804	1804									
4-2912-33	食品添加物 硝酸カリウム (タプレット) 37398-2201	5,000	7,000	1804	1804									
4-2912-34	食品添加物 硝酸ナトリウム 37516-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-35	食品添加物 水酸化カリウム 39041-2201	4,300	5,300	1804	1804									
4-2912-37	食品添加物 水酸化カルシウム 39071-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-39	食品添加物 水酸化ナトリウム 39157-2201	4,300	5,300	1804	1804									
4-2912-41	食品添加物 炭酸カリウム (無水) 43251-2201	3,500	4,500	1804	1804									
4-2912-42	食品添加物 炭酸カルシウム 43263-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-43	食品添加物 炭酸水素アンモニウム 43268-2201	2,500	3,500	1804	1804									
4-2912-44	食品添加物 炭酸水素ナトリウム 43268-2201	2,500	3,500	1804	1804									
4-2912-45	食品添加物 炭酸ナトリウム (無水) 43352-2201	3,500	4,500	1804	1804									
4-2912-47	食品添加物 L-チロシン 45161-2250	39,500	43,000	1804	1804									
4-2912-48	食品添加物 ポリリン酸ナトリウム 49671-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-49	食品添加物 乳酸 54452-2230	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-50	食品添加物 乳酸カルシウム 500g 54471-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-51	食品添加物 乳酸カルシウム 1kg 54471-2250	7,500	9,500	1804	1804									
4-2912-52	食品添加物 乳酸ナトリウム 54486-2230	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-53	食品添加物 次亜硫酸ナトリウム 58026-2201	3,000	5,300	1804	1804									
4-2912-54	食品添加物 ハリオキシン安息香酸エチル 59281-2201	7,000	16,500	1804	1804									
4-2912-55	食品添加物 ハリオキシン安息香酸プロピル 59308-2201	11,000	13,000	1804	1804									
4-2912-56	食品添加物 2,6-亜硝酸ナトリウム 60246-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-57	食品添加物 フロビングリセロール 65012-2230	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-58	食品添加物 ヘキサミン 67149-2230	2,500	3,500	1804	1804									
4-2912-60	食品添加物 ポリリン酸ナトリウム 69241-2201	8,000	10,000	1804	1804									
4-2912-61	食品添加物 L-リジン塩酸塩 82067-2250	15,000	17,000	1804	1804									
4-2912-62	食品添加物 硫酸 83013-2230	3,800	4,800	1804	1804									
4-2912-63	食品添加物 硫酸アンモニウム 83111-2201	3,500	4,500	1804	1804									
4-2912-64	食品添加物 硫酸アルミニウムカリウム 83161-2201	2,500	3,500	1804	1804									
4-2912-65	食品添加物 硫酸カルシウム 83181-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-66	食品添加物 硫酸第一鉄結晶 83385-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-68	食品添加物 硫酸第一鉄 (乾燥) 83390-2201	7,000	9,000	1804	1804									
4-2912-70	食品添加物 硫酸マグネシウム (結晶) 83581-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-71	食品添加物 DL-リンゴ酸 84021-2201	3,000	4,000	1804	1804									
4-2912-72	食品添加物 リン酸 84047-2201	4,500	5,500	1804	1804									
4-2912-73	食品添加物 リン酸三カルシウム 84084-2201	5,000	7,000	1804	1804									
4-2912-74	食品添加物 リン酸一水素カルシウム 84112-2201	4,500	5,500	1804	1804									
4-2912-75	食品添加物 リン酸水素アンモニウム 84116-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-76	食品添加物 リン酸水素ナトリウム 84121-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-79	食品添加物 リン酸二水素アンモニウム 84181-2201	5,500	7,500	1804	1804									
4-2912-80	食品添加物 リン酸二水素ナトリウム 84183-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2912-81	食品添加物 リン酸二水素カルシウム 84188-2201	4,000	5,000	1804	1804									
4-2913-01	分析用試薬 亜鉛・標準液・1000mg/L 10045-3534	2,200	2,600	1800	1800									
4-2913-02	分析用試薬 アセトニトリル 1L 11255-3080	8,000	8,700	1800	1800									
4-2913-03	分析用試薬 アセトニトリル 3L 11255-3082	17,300	18,900	1800	1800									
4-2913-04	分析用試薬 アセトン 1L 11265-3080	2,500	2,800	1800	1800									
4-2913-05	分析用試薬 アセトン 3L 11265-3082	6,000	6,800	1800	1800									
4-2913-06	分析用試薬 アルミニウム・標準液・1000mg/L 13140-3534	2,100	2,500	1800	1800									
4-2913-07	分析用試薬 アンチモン・標準液・1000mg/L 13320-3534	3,400	3,900	1800	1800									
4-2913-08	分析用試薬 イソプロピルアルコール・標準液・1000mg/L 15417-3534	4,500	5,200	1800	1800									
4-2913-09	分析用試薬 イソプロピルアルコール・標準液・1000mg/L 15421-3534	3,500	4,100	1800	1800									
4-2913-10	分析用試薬 イソプロピルアルコール・標準液・1000mg/L 15581-3534	7,000	8,100	1800	1800									
4-2913-11	分析用試薬 エタノール (99.5)・エチルアルコール (99.5) 500mL 17065-3030	2,650	3,000	1800	1800									
4-2913-12	分析用試薬 エタノール (99.5)・エチルアルコール (99.5) 1L 17065-3080	4,800	5,300	1800	1800									
4-2913-13	分析用試薬 エタノール (99.5)・エチルアルコール (99.5) 3L 17065-3082	12,900	14,200	1800	1800									
4-2913-14	分析用試薬 エルビウム・標準液・1000mg/L 17641-3534													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 納期2023	サンアポスト 2023	ナビス2024 頁	サーニース 2019	サーニース 2020 頁	納期2024 頁	アズビオ 2023 頁	アズニール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	価格表 品名 ページ
4-2913-51	分析用試薬 ジメチルスルホキシド(DMSO) 3L 35535-3082	10,100	11,700	1800	1800									
4-2913-52	分析用試薬 N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) 1L 35770-3080	4,400	4,900	1800	1800									
4-2913-53	分析用試薬 N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) 3L 35770-3082	10,800	11,900	1800	1800									
4-2913-54	分析用試薬 蒸留水 1L 37630-3080	1,600	1,900	1800	1800									
4-2913-55	分析用試薬 蒸留水 3L 37630-3082	2,900	3,400	1800	1800									
4-2913-56	分析用試薬 ジルコニウム・標準液・1000mg/L 37692-3534	2,500	2,900	1800	1800									
4-2913-57	分析用試薬 水銀・標準液・1000mg/L 39015-3534	5,300	5,900	1800	1800									
4-2913-58	分析用試薬 スカンジウム・標準液・1000mg/L 39272-3534	7,500	8,700	1800	1800									
4-2913-59	分析用試薬 すず・標準液・1000mg/L 39310-3534	4,600	5,100	1800	1800									
4-2913-60	分析用試薬 スロシチウム・標準液・1000mg/L 40135-3534	3,300	3,800	1800	1800									
4-2913-61	分析用試薬 セリウム・標準液・1000mg/L 41057-3534	5,700	6,600	1800	1800									
4-2913-62	分析用試薬 セリウム・標準液・1000mg/L 41162-3534	2,500	2,900	1800	1800									
4-2913-63	分析用試薬 セレン・標準液・1000mg/L 41195-3534	4,800	5,400	1800	1800									
4-2913-64	分析用試薬 ソーダ石灰(ソーダライム) 500g 42010-5901	1,800	2,100	1800	1800									
4-2913-65	分析用試薬 大豆油 500g 43010-1501	1,800	2,100	1802	1802									
4-2913-66	分析用試薬 タリウム・標準液・1000mg/L 43111-3534	5,500	6,200	1800	1800									
4-2913-67	分析用試薬 タングステン・標準液・1000mg/L 43180-3534	2,700	3,200	1800	1800									
4-2913-68	分析用試薬 炭酸水素ナトリウム 100g 43305-3806	2,100	2,400	1800	1800									
4-2913-69	分析用試薬 炭酸ナトリウム(無水) 100g 43350-3806	2,300	2,700	1800	1800									
4-2913-70	分析用試薬 タantal・標準液・1000mg/L 43421-3534	4,200	4,700	1800	1800									
4-2913-71	分析用試薬 チタン・標準液・1000mg/L 45035-3534	2,300	2,700	1800	1800									
4-2913-72	分析用試薬 中性りん酸塩pH標準液 500mL 45133-4930	2,800	3,100	1800	1800									
4-2913-73	分析用試薬 ツリウム・標準液・1000mg/L 46030-3534	9,800	11,300	1800	1800									
4-2913-74	分析用試薬 鉄・標準液・1000mg/L 47155-3534	3,500	4,100	1800	1800									
4-2913-75	分析用試薬 テラウロドワフシ 1L 48130-3080	6,650	7,700	1800	1800									
4-2913-76	分析用試薬 テラウロドワフシ 3L 48130-3082	14,200	16,400	1800	1800									
4-2913-77	分析用試薬 テルル・標準液・1000mg/L 48345-3534	6,800	7,700	1800	1800									
4-2913-78	分析用試薬 銅・標準液・1000mg/L 49050-3534	3,500	4,100	1800	1800									
4-2913-81	分析用試薬 トルエン 1L 50070-3080	4,300	4,600	1800	1800									
4-2913-82	分析用試薬 トルエン 3L 50070-3082	8,800	9,600	1800	1800									
4-2913-83	分析用試薬 ナトリウム・標準液・1000mg/L 51045-3534	3,500	4,100	1800	1800									
4-2913-84	分析用試薬 鉛・標準液・1000mg/L 52205-3534	3,600	4,200	1800	1800									
4-2913-85	分析用試薬 ニオブ・標準液・1000mg/L 53062-3534	4,900	5,500	1800	1800									
4-2913-86	分析用試薬 ニシけう酸三水素カリウム二水和物・四しけう酸カリウム 100g 53190-3806	4,000	4,700	1800	1800									
4-2913-87	分析用試薬 ニッケル・標準液・1000mg/L 53215-3534	3,400	4,000	1800	1800									
4-2913-88	分析用試薬 ネオジム・標準液・1000mg/L 56017-3534	4,000	4,600	1800	1800									
4-2913-89	分析用試薬 亜シオチオン酸ナトリウム・ハイポソルファイトナトリウム 500g 58025-1501	1,600	3,200	1802	1802									
4-2913-90	分析用試薬 白金・標準液・1000mg/L 58050-3534	5,500	6,400	1800	1800									
4-2913-91	分析用試薬 バナジウム・標準液・1000mg/L 58155-3534	4,500	5,200	1800	1800									
4-2913-92	分析用試薬 バナジウム・標準液・1000mg/L 58255-3534	5,300	6,100	1800	1800									
4-2913-93	分析用試薬 バラフィン 42～44℃ 58275-1501	2,300	2,700	1802	1802									
4-2913-94	分析用試薬 バラフィン 44～46℃ 58277-1501	2,200	2,600	1802	1802									
4-2913-95	分析用試薬 バラフィン 46～48℃ 58279-1501	2,000	2,300	1802	1802									
4-2913-96	分析用試薬 バラフィン 48～50℃ 58281-1501	2,000	2,300	1802	1802									
4-2913-97	分析用試薬 バラフィン 50～52℃ 58283-1501	1,950	2,300	1802	1802									
4-2913-98	分析用試薬 バラフィン 52～54℃ 58285-1501	1,950	2,300	1802	1802									
4-2913-99	分析用試薬 バラフィン 54～56℃ 58287-1501	1,950	2,300	1802	1802									
4-2914-01	分析用試薬 バラフィン 56～58℃ 58289-1501	1,950	2,200	1802	1802									
4-2914-02	分析用試薬 バラフィン 58～60℃ 58290-1501	1,950	2,200	1802	1802									
4-2914-03	分析用試薬 バラフィン 60～62℃ 58291-1501	1,950	2,200	1802	1802									
4-2914-04	分析用試薬 バラフィン 62～64℃ 58293-1501	2,050	2,400	1802	1802									
4-2914-05	分析用試薬 バリウム・標準液・1000mg/L 58315-3534	4,900	4,500	1800	1800									
4-2914-06	分析用試薬 ビスマス・標準液・1000mg/L 59185-3534	4,300	5,000	1800	1800									
4-2914-07	分析用試薬 ひ素・標準液・1000mg/L 59210-3534	5,500	6,200	1800	1800									
4-2914-08	分析用試薬 pH4.01 標準緩衝液(25℃) 500mL 60176-4530	1,600	1,800	1801	1801									
4-2914-09	分析用試薬 pH6.86 標準緩衝液(25℃) 500mL 60177-4530	1,600	1,800	1801	1801									
4-2914-10	分析用試薬 pH9.18 標準緩衝液(25℃) 500mL 60178-4530	1,600	1,800	1801	1801									
4-2914-11	分析用試薬 フタル酸塩pH標準液 500mL 63196-4930	2,700	3,000	1801	1801									
4-2914-12	分析用試薬 フタル酸水素カリウム 100g 63260-3806	2,200	2,600	1801	1801									
4-2914-13	分析用試薬 tert-ブチルメルユーステル 1L 63454-3080	8,100	9,400	1801	1801									
4-2914-14	分析用試薬 プラセオジム・標準液・1000mg/L 64276-3534	4,400	5,100	1801	1801									
4-2914-15	分析用試薬 2-プロパノール(IPA)・インプロビルアルコール 1L 64605-3080	3,800	4,200	1801	1801									
4-2914-16	分析用試薬 2-プロパノール(IPA)・インプロビルアルコール 3L 64605-3082	9,200	10,200	1801	1801									
4-2914-17	分析用試薬 ヘキサゲン 1L 67150-3080	2,700	3,000	1801	1801									
4-2914-18	分析用試薬 ヘキサゲン 3L 67150-3082	6,200	7,000	1801	1801									
4-2914-19	分析用試薬 ヘプタン 1L 67325-3080	6,500	7,500	1801	1801									
4-2914-20	分析用試薬 ヘプタン 3L 67325-3082	15,400	17,800	1801	1801									
4-2914-21	分析用試薬 ベリリウム・標準液・1000mg/L 67490-3534	2,800	3,300	1801	1801									
4-2914-24	分析用試薬 ほう酸塩pH標準液 500mL 69031-4930	2,700	3,200	1801	1801									
4-2914-25	分析用試薬 ほう酸・標準液・1000mg/L 69080-3534	3,800	4,400	1801	1801									
4-2914-26	分析用試薬 テトラフルオロほう酸ナトリウム・ほうふっ酸ナトリウム 500g 69125-1501	3,400	3,800	1802	1802									
4-2914-27	分析用試薬 ホルミウム・標準液・1000mg/L 69346-3534	5,800	6,700	1801	1801									
4-2914-28	分析用試薬 マグネシウム・標準液・1000mg/L 70045-3534	3,700	4,300	1801	1801									
4-2914-29	分析用試薬 マンガン・標準液・1000mg/L 70195-3534	3,700	4,300	1801	1801									
4-2914-30	分析用試薬 メタノール・メチルアルコール 1L 73125-3080	3,100	3,300	1801	1801									
4-2914-31	分析用試薬 メタノール・メチルアルコール 3L 73125-3082	5,700	6,200	1801	1801									
4-2914-32	分析用試薬 糖蜜液 500g 75320-1501	2,300	2,700	1802	1802									
4-2914-33	分析用試薬 モリブデン・標準液・1000mg/L 77063-3534	3,700	4,300	1801	1801									
4-2914-34	分析用試薬 ヤン・油 500g 78010-1501	2,000	2,300	1802	1802									
4-2914-35	分析用試薬 ユロビウム・標準液・1000mg/L 79011-3534	5,500	6,400	1801	1801									
4-2914-36	分析用試薬 ランタン・標準液・1000mg/L 81225-3534	3,200	3,700	1801	1801									
4-2914-37	分析用試薬 リチウム・標準液・1000mg/L 82085-3534	4,200	4,900	1801	1801									
4-2914-38	分析用試薬 りん酸水素ナトリウム(無水) 100g 84130-3806	2,000	2,300	1801	1801									
4-2914-39	分析用試薬 りん酸二水素カリウム・りん酸一カリウム 100g 84185-3806	2,600	3,000	1801	1801									
4-2914-40	分析用試薬 ルビジウム・標準液・1000mg/L 85067-3534	7,800	9,000	1801	1801									
4-2914-41	分析用試薬 ロジウム・標準液・1000mg/L 87131-3534	17,800	20,300	1801	1801									
4-2914-42	分析用試薬 0.1mol/L 亜鉛溶液 500mL 95000-8030	5,400	6,300	1801	1801									
4-2914-43	分析用試薬 0.05mol/L 亜鉛溶液 500mL 95001-8030	5,400	6,300	1801	1801									
4-2914-44	分析用試薬 0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム溶液 500mL 95041-8030	2,300	2,700	1801	1801									
4-2914-45	分析用試薬 0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム溶液 500mL 95042-8030	2,300	2,700	1801	1801									
4-2914-46	分析用試薬 0.025mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム溶液 500mL 95044-8030	2,300	2,700	1801	1801									
4-2914-47	分析用試薬 0.002mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム溶液 500mL 95045-8030	2,500	2,800	1801	1801									
4-2914-48	分析用試薬 0.01mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム溶液 500mL 95046-8030	2,500	2,900	1801	1801									
4-2914-49	分析用試薬 1mol/L 塩化ナトリウム溶液 500mL 95121-8030	2,200	2,600	1801	1801									
4-2914-50	分析用試薬 0.1mol/L 塩化ナトリウム溶液 500mL 95124-8030	2,100	2,500	1801	1801									
4-2914-51	分析用試薬 0.05mol/L 塩化ナトリウム溶液 500mL 95125-8030	2,600	3,000	1801	1801									
4-2914-52	分析用試薬 0.02mol/L 塩化ナトリウム溶液 500mL 95127-8030	2,600	3,000											

2024年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用配合 機軸2023	サンクテス 2023 年	ナビス2024 年	サンニース 2016 年	サンニース 2020 年	欧陽2024 年	アジア 2023 年	アズール 2021 年	ナビス2023	レンタルカ ロ 年	標準配合用 品/バツ 年
4-2914-93	分析用試薬 0.5mol/L 硝酸銀溶液 (N/2) 500mL 95471-8030	15,000	17,300	1801	1801									
4-2914-94	分析用試薬 0.2mol/L 硝酸銀溶液 (N/5) 500mL 95472-8030	9,000	10,400	1801	1801									
4-2914-95	分析用試薬 0.1mol/L 硝酸銀溶液 (N/10) 500mL 95473-8030	5,000	5,800	1801	1801									
4-2914-96	分析用試薬 0.05mol/L 硝酸銀溶液 (N/20) 500mL 95474-8030	4,600	5,300	1801	1801									
4-2914-97	分析用試薬 0.02mol/L 硝酸銀溶液 (N/50) 500mL 95477-8030	3,200	3,700	1801	1801									
4-2914-98	分析用試薬 0.01mol/L 硝酸銀溶液 (N/100) 500mL 95478-8030	2,500	2,900	1801	1801									
4-2914-99	分析用試薬 0.1mol/L 硝酸二アンモニウムセリウム(IV)溶液 500mL 95501-8030	5,400	6,300	1801	1801									
4-2915-01	分析用試薬 0.01mol/L 硝酸ヒスマ溶液 500mL 95502-8030	6,000	6,900	1801	1801									
4-2915-02	分析用試薬 1mol/L 水酸化カリウム溶液 (1N) 500mL 95511-8030	2,600	2,800	1801	1801									
4-2915-03	分析用試薬 0.5mol/L 水酸化カリウム溶液 (N/2) 500mL 95512-8030	1,500	1,800	1801	1801									
4-2915-04	分析用試薬 0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 (N/10) 500mL 95514-8030	1,400	1,700	1801	1801									
4-2915-05	分析用試薬 0.5mol/L 水酸化カリウム溶液 (エタノール性) (N/2) 500mL 95531-8030	3,500	5,400	1801	1801									
4-2915-06	分析用試薬 0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 (エタノール性) (N/10) 500mL 95533-8030	3,700	5,600	1801	1801									
4-2915-07	分析用試薬 0.01mol/L 水酸化カリウム溶液 (エタノール性) (N/100) 500mL 95536-8030	4,100	4,900	1802	1802									
4-2915-08	分析用試薬 6mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (8N) 500mL 95551-8030	3,600	4,000	1802	1802									
4-2915-09	分析用試薬 5mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (5N) 500mL 95552-8030	3,100	3,400	1802	1802									
4-2915-10	分析用試薬 4mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (4N) 500mL 95553-8030	3,100	3,400	1802	1802									
4-2915-11	分析用試薬 2mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (2N) 500mL 95556-8030	3,050	3,400	1802	1802									
4-2915-12	分析用試薬 1mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (1N) 500mL 95557-8030	1,400	1,700	1802	1802									
4-2915-13	分析用試薬 0.5mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/2) 500mL 95558-8030	1,400	1,700	1802	1802									
4-2915-14	分析用試薬 0.2mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/5) 500mL 95560-8030	1,400	1,700	1802	1802									
4-2915-15	分析用試薬 0.1mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95562-8030	1,400	1,700	1802	1802									
4-2915-16	分析用試薬 0.05mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/20) 500mL 95563-8030	1,500	1,800	1802	1802									
4-2915-17	分析用試薬 0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/50) 500mL 95567-8030	1,400	1,700	1802	1802									
4-2915-18	分析用試薬 0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/100) 500mL 95568-8030	1,500	1,700	1802	1802									
4-2915-19	分析用試薬 0.5mol/L 炭酸ナトリウム溶液 (1N) 500mL 95592-8030	2,200	2,400	1802	1802									
4-2915-20	分析用試薬 0.05mol/L 炭酸ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95596-8030	2,000	2,300	1802	1802									
4-2915-21	分析用試薬 0.1mol/L チオシアニル酸アンモニウム溶液 (N/10) 500mL 95621-8030	2,200	2,600	1802	1802									
4-2915-22	分析用試薬 0.05mol/L チオシアニル酸アンモニウム溶液 (N/20) 500mL 95622-8030	2,200	2,600	1802	1802									
4-2915-23	分析用試薬 0.02mol/L チオシアニル酸アンモニウム溶液 (N/50) 500mL 95623-8030	2,400	2,800	1802	1802									
4-2915-24	分析用試薬 1mol/L チオシアニル酸カリウム溶液 (1N) 500mL 95630-8030	5,300	6,100	1802	1802									
4-2915-25	分析用試薬 0.1mol/L チオシアニル酸カリウム溶液 (N/10) 500mL 95631-8030	3,000	3,500	1802	1802									
4-2915-26	分析用試薬 0.05mol/L チオシアニル酸カリウム溶液 (N/20) 500mL 95632-8030	3,000	3,500	1802	1802									
4-2915-27	分析用試薬 1mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (1N) 500mL 95650-8030	1,700	2,000	1802	1802									
4-2915-28	分析用試薬 0.5mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/2) 500mL 95651-8030	2,100	2,500	1802	1802									
4-2915-29	分析用試薬 0.2mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/5) 500mL 95653-8030	2,100	2,500	1802	1802									
4-2915-30	分析用試薬 0.1mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95654-8030	1,300	1,500	1802	1802									
4-2915-31	分析用試薬 0.05mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/20) 500mL 95655-8030	2,000	2,300	1802	1802									
4-2915-32	分析用試薬 0.025mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/40) 500mL 95656-8030	1,700	2,000	1802	1802									
4-2915-33	分析用試薬 0.02mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/50) 500mL 95657-8030	2,000	2,300	1802	1802									
4-2915-34	分析用試薬 0.01mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/100) 500mL 95659-8030	1,600	1,900	1802	1802									
4-2915-35	分析用試薬 0.005mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/200) 500mL 95660-8030	2,300	2,700	1802	1802									
4-2915-36	分析用試薬 1/6mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95670-8030	4,900	5,500	1802	1802									
4-2915-37	分析用試薬 1/24mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95672-8030	4,800	5,400	1802	1802									
4-2915-38	分析用試薬 1/30mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95673-8030	4,800	5,400	1802	1802									
4-2915-39	分析用試薬 1/60mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95674-8030	3,700	4,100	1802	1802									
4-2915-40	分析用試薬 1/240mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95675-8030	3,800	4,200	1802	1802									
4-2915-41	分析用試薬 1/60mol/L ニクロム酸ナトリウム溶液 500mL 95680-8030	4,800	5,400	1802	1802									
4-2915-42	分析用試薬 0.1mol/L ヘキサシノ/鉄 (III) 酸カリウム溶液 500mL 95701-8030	3,600	4,200	1802	1802									
4-2915-43	分析用試薬 0.05mol/L ヘキサシノ/鉄 (III) 酸カリウム溶液 500mL 95702-8030	3,600	4,200	1802	1802									
4-2915-44	分析用試薬 0.5mol/L しょう基溶液 (1N) 500mL 95710-8030	9,800	11,300	1802	1802									
4-2915-45	分析用試薬 0.05mol/L しょう基溶液 (N/10) 500mL 95713-8030	3,500	3,800	1802	1802									
4-2915-46	分析用試薬 0.01mol/L しょう基溶液 (N/50) 500mL 95657-8030	3,500	4,100	1802	1802									
4-2915-47	分析用試薬 0.05mol/L しょう基酸カリウム溶液 500mL 95723-8030	2,500	2,900	1802	1802									
4-2915-48	分析用試薬 3mol/L 硫酸 (8N) 500mL 95730-8030	4,200	4,700	1802	1802									
4-2915-49	分析用試薬 2.5mol/L 硫酸 (5N) 500mL 95731-8030	4,200	4,700	1802	1802									
4-2915-50	分析用試薬 2mol/L 硫酸 (4N) 500mL 95732-8030	4,200	4,700	1802	1802									
4-2915-51	分析用試薬 1mol/L 硫酸 (2N) 500mL 95734-8030	2,100	2,500	1802	1802									
4-2915-52	分析用試薬 0.5mol/L 硫酸 (1N) 500mL 95735-8030	1,200	1,400	1802	1802									
4-2915-53	分析用試薬 0.25mol/L 硫酸 (N/2) 500mL 95736-8030	1,600	1,900	1802	1802									
4-2915-54	分析用試薬 0.1mol/L 硫酸 (N/5) 500mL 95738-8030	1,600	1,900	1802	1802									
4-2915-55	分析用試薬 0.05mol/L 硫酸 (N/10) 500mL 95739-8030	1,300	1,500	1802	1802									
4-2915-56	分析用試薬 0.025mol/L 硫酸 (N/20) 500mL 95740-8030	1,600	1,900	1802	1802									
4-2915-57	分析用試薬 0.01mol/L 硫酸 (N/50) 500mL 95742-8030	1,600	1,900	1802	1802									
4-2915-58	分析用試薬 0.005mol/L 硫酸 (N/100) 500mL 95743-8030	1,500	1,800	1802	1802									
4-2915-59	分析用試薬 0.1mol/L 硫酸セリウム (IV) (N/10) (硫酸セリウム溶液) 500mL 95820-8030	5,600	5,800	1802	1802									
4-2915-60	分析用試薬 0.1mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム(IV)溶液 (N/10) 500mL 95830-8030	6,200	7,200	1802	1802									
4-2915-61	分析用試薬 0.05mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム(IV)溶液 (N/20) 500mL 95831-8030	6,000	6,900	1802	1802									
4-2915-62	分析用試薬 0.01mol/L 硫酸四アンモニウムセリウム(IV)溶液 (N/100) 500mL 95832-8030	6,000	6,900	1802	1802									
4-2916-01	アクリルアミド 2-プロペナミド 500g 一級 10110-1201	4,000	4,500	1792	1792									
4-2916-02	亜硝酸ナトリウム 500g 特級 10285-0301	3,000	3,300	1792	1792									
4-2916-03	亜硝酸ナトリウム 25g 特級 10285-0310	2,450	2,700	1792	1792									
4-2916-04	L(+)-アスコルビン酸 ビタミン C 500g 特級 10300-0301	5,700	6,600	1792	1792									
4-2916-05	L(+)-アスコルビン酸 ビタミン C 25g 特級 10300-0310	1,300	1,500	1792	1792									
4-2916-06	アセトニトリル 500mL 特級 11255-0330	3,200	3,400	1792	1792									
4-2916-07	アセトニトリル 1L 特級 11255-0380	4,800	5,200	1792	1792									
4-2916-08	アセトニトリル 3L 特級 11255-0382	9,400	10,300	1792	1792									
4-2916-09	アセトニトリル 500mL 特級 11265-0330	1,050	1,200	1792	1792									
4-2916-10	アセトニトリル 3L 特級 11265-0382	4,700	5,200	1792	1792									
4-2916-11	重曹仁 500mL 一級 12010-1230	1,700	2,000	1792	1792									
4-2916-12	アミド硫酸 スルファミン酸 25g 特級 12021-0310	1,200	1,400	1792	1792									
4-2916-13	アミド硫酸アンモニウム スルファミン酸アンモニウム 500g 特級 12022-0301	4,800	5,600	1792	1792									
4-2916-14	アミド硫酸アンモニウム スルファミン酸アンモニウム 25g 特級 12022-0310	1,300	1,500	1792	1792									
4-2916-15	2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール 12235-0301	9,200	10,600	1792	1792									
4-2916-16	2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール 12235-0310	2,100	5,300	1792	1792									
4-2916-17	亜硫酸水素ナトリウム 500g 特級 12580-0301	1,700	2,000	1792	1792									
4-2916-18	亜硫酸水素ナトリウム 100g 特級 12580-0306	1,100	1,300	1792	1792									
4-2916-19	亜硫酸水素ナトリウム 1kg 特級 12580-0350	2,800	3,300	1792	1792									
4-2916-20	亜硫酸ナトリウム 500g 特級 12590-0301	1,400	1,600	1792	1792									
4-2916-21	亜硫酸ナトリウム 100g 特級 12590-0306	1,000	1,100	1792	1792									
4-2916-22	安価亜硫酸ナトリウム 250g 特級 13255-0404	2,700	3,200	1792	1792									
4-2916-23	安価亜硫酸ナトリウム 25g 特級 13255-0410	1,400	1,700	1792	1792									

	商品名	旧価格	新価格	研究用配合 価額2023	サンクアスト 2023 年	ナビス2024 年	サンニース 2016 年	サンニース 2020 年	取価2024 年	アジア 2023 年	アジア 2021 年	ナビス2023	レンタルカ タログ 年	価格対 品/バ ン 年
4-2916-72	クロロホルム 3L 特級 28560-0382	8,900	9,700		1792									
4-2916-73	クロロホルム 500mL ー級 28560-1230	2,700	2,900		1792									
4-2916-74	ゴマ油 500mL ー級 30190-1230	4,600	7,800		1792									
4-2916-75	コーン油 500mL ー級 30280-1230	2,000	2,300		1792									
4-2916-76	酢酸 500mL 特級 31010-0330	1,000	1,200		1792									
4-2916-77	酢酸 1kg 特級 31010-0350	2,000	2,200		1792									
4-2916-78	酢酸 3L 特級 31010-0382	4,800	5,300		1792									
4-2916-79	酢酸エチル 500mL 特級 31055-0330	2,550	2,700		1792									
4-2916-80	酢酸エチル 1L 特級 31055-0380	3,700	4,000		1792									
4-2916-81	酢酸エチル 3L 特級 31055-0382	7,300	7,900		1792									
4-2916-82	酢酸ナトリウム三水合物 500g 特級 31215-0301	1,500	1,800		1792									
4-2916-83	酢酸ナトリウム三水合物 500g ー級 31215-1201	1,350	1,600		1792									
4-2916-84	スクロース サッカロース 500g 特級 31365-0301	1,400	1,700		1792									
4-2916-85	スクロース サッカロース 25g 特級 31365-0310	1,150	1,400		1792									
4-2916-86	スクロース サッカロース 1kg 特級 31365-0350	2,500	2,900		1792									
4-2916-87	ジエチルエーテル エチルエーテル 500mL 特級 33475-0330	2,400	2,700		1792									
4-2916-88	ジエチルエーテル エチルエーテル 500mL ー級 33475-1230	2,200	2,500		1792									
4-2916-89	ジクロロメタン 塩化メチレン 500mL 特級 34355-0330	1,450	1,600		1792									
4-2916-90	ジクロロメタン 塩化メチレン 1kg 特級 34355-0350	2,400	2,700		1792									
4-2916-91	四ほう酸ナトリウム十水合物 ほう酸ナトリウム 500g 特級 35360-0301	1,850	2,200		1792									
4-2916-92	四ほう酸ナトリウム十水合物 ほう酸ナトリウム 500g ー級 35360-1201	1,750	2,100		1792									
4-2916-93	臭化カリウム 500g 特級 36090-0301	2,000	2,300		1792									
4-2916-94	臭化カリウム 25g 特級 36090-0310	1,100	1,300		1793									
4-2916-95	臭化ナトリウム 500g 特級 36285-0301	2,100	2,500		1793									
4-2916-96	臭化ナトリウム 500g ー級 36285-1201	1,800	2,100		1793									
4-2916-97	しゃう酸ナトリウム しゃう酸ニナトリウム 500g 特級 37120-0301	6,100	6,800		1793									
4-2917-02	硝酸ナトリウム 500g 特級 37515-0301	2,100	2,500		1793									
4-2917-03	硝酸ナトリウム 500g ー級 37515-1201	1,900	2,200		1793									
4-2917-04	硝酸マグネシウム六水合物 500g 特級 37580-0301	2,700	3,200		1793									
4-2917-05	硝酸マグネシウム六水合物 100g 特級 37580-0306	1,450	1,700		1793									
4-2917-06	水酸化カリウム 500g 特級 39040-0301	3,400	3,700		1793									
4-2917-07	水酸化カリウム 25g 特級 39040-0310	2,600	2,800		1793									
4-2917-08	水酸化カリウム 1kg 特級 39040-0350	5,200	5,600		1793									
4-2917-09	水酸化カルシウム 500g 特級 39070-0301	1,800	2,100		1793									
4-2917-10	水酸化カルシウム 500g ー級 39070-1201	1,600	1,900		1793									
4-2917-11	水酸化ナトリウム 500g 特級 39155-0301	3,100	3,300		1793									
4-2917-12	水酸化ナトリウム 25g 特級 39155-0310	2,500	2,700		1793									
4-2917-13	水酸化ナトリウム 1kg 特級 39155-0350	4,900	5,300		1793									
4-2917-14	水酸化ナトリウム 500g 特級 39155-0353	14,800	16,200		1793									
4-2917-15	スルファニル酸 4-アミノベンゼンサルホン酸 500g 特級 40155-0301	4,300	5,000		1793									
4-2917-16	スルファニル酸 4-アミノベンゼンサルホン酸 25g 特級 40155-0310	1,300	1,500		1793									
4-2917-17	石油エーテル 500mL 特級 41040-0330	1,150	1,400		1793									
4-2917-18	石油エーテル 3L 特級 41040-0382	5,300	6,100		1793									
4-2917-19	炭酸カリウムナトリウム 炭酸ナトリウムカリウム 500g 特級 43255-0401	2,600	3,000		1793									
4-2917-20	炭酸水素ナトリウム 500g 特級 43305-0301	1,800	2,000		1793									
4-2917-21	炭酸水素ナトリウム 500g ー級 43305-1201	1,200	1,400		1793									
4-2917-22	炭酸ナトリウム十水合物 500g 特級 43340-0301	3,300	3,800		1793									
4-2917-23	炭酸ナトリウム十水合物 500g ー級 43340-1201	2,500	2,900		1793									
4-2917-24	炭酸ナトリウム 炭酸ナトリウム(無水) 500g 特級 43350-0301	1,800	2,100		1793									
4-2917-25	炭酸ナトリウム 炭酸ナトリウム(無水) 1kg 特級 43350-0350	3,200	3,700		1793									
4-2917-26	チオシア酸ナトリウム 500g 特級 44170-0301	4,600	5,200		1793									
4-2917-27	チオシア酸ナトリウム 25g 特級 44170-0310	1,100	1,300		1793									
4-2917-28	チオ硫酸ナトリウム五水合物 500g 特級 44305-0301	1,800	2,100		1793									
4-2917-29	チオ硫酸ナトリウム五水合物 500g ー級 44305-1201	1,200	1,400		1793									
4-2917-30	チオ硫酸ナトリウム 500g ー級 44310-1101	1,700	2,000		1793									
4-2917-31	チオ硫酸ナトリウム 1kg ー級 44310-1150	2,900	3,400		1793									
4-2917-33	テレピン油 500mL ー級 48385-1230	1,700	2,000		1793									
4-2917-34	トルエン 500mL 特級 50070-0330	2,250	2,400		1793									
4-2917-35	トルエン 1L 特級 50070-0380	3,100	3,300		1793									
4-2917-36	トルエン 3L 特級 50070-0382	6,000	6,500		1793									
4-2917-37	菜種油 500mL ー級 51035-1230	1,700	2,000		1793									
4-2917-38	二りん酸ナトリウム十水合物 ビロりん酸ナトリウム十水合物 500g 特級 54620-0301	1,800	2,100		1793									
4-2917-39	二りん酸ナトリウム十水合物 ビロりん酸ナトリウム十水合物 500g ー級 54620-1201	1,600	1,900		1793									
4-2917-40	ヒマシ油 500mL ー級 60160-1201	2,400	2,800		1793									
4-2917-41	ビタミンD500mL 特級 60200-0330	3,200	3,700		1793									
4-2917-42	ビタジン 1L 特級 60200-0380	5,600	6,500		1793									
4-2917-43	二亜硫酸ナトリウム ビロ亜硫酸ナトリウム メタニ亜硫酸ナトリウム 500g 特級 60250-0401	1,800	2,100		1793									
4-2917-44	二亜硫酸ナトリウム ビロ亜硫酸ナトリウム メタニ亜硫酸ナトリウム 500g ー級 60250-1101	1,600	1,900		1793									
4-2917-45	ピロガロール 500g 特級 60260-0301	12,600	14,500		1793									
4-2917-46	ピロガロール 25g 特級 60260-0310	1,500	1,800		1793									
4-2917-47	フェノール 500g 特級 63010-0301	3,100	3,400		1793									
4-2917-48	フェノール 1kg 特級 63010-0350	4,750	5,300		1793									
4-2917-49	ふっ化ナトリウム 500g 特級 64150-0301	11,100	12,600		1793									
4-2917-50	ふっ化ナトリウム 25g 特級 64150-0310	2,900	3,200		1793									
4-2917-51	D(+)-グルコース ぶどう糖(無水) 500g GR 64220-0601	1,850	2,200		1793									
4-2917-52	D(+)-グルコース ぶどう糖(無水) 25g GR 64220-0610	1,150	1,400		1793									
4-2917-53	D(+)-グルコース ぶどう糖(無水) 1kg GR 64220-0650	3,350	3,900		1793									
4-2917-54	2-プロパノール(PA) イソプロピルアルコール 500mL 特級 64605-0330	1,050	1,200		1793									
4-2917-55	2-プロパノール(PA) イソプロピルアルコール 1L 特級 64605-0380	1,900	2,100		1793									
4-2917-56	2-プロパノール(PA) イソプロピルアルコール 3L 特級 64605-0382	4,700	5,200		1793									
4-2917-57	メタりん酸六ナトリウム ヘキサメタりん酸ナトリウム 500g 特級 67115-0401	2,100	2,500		1793									
4-2917-58	ヘキサン 500mL 特級 67150-0330	1,100	1,300		1793									
4-2917-59	ヘキサン 1L 特級 67150-0380	2,000	2,200		1793									
4-2917-60	ヘキサン 3L 特級 67150-0382	4,300	4,800		1793									
4-2917-62	ヘプタン 25mL 特級 67325-0335	1,400	1,700		1793									
4-2917-64	ペルオキシ二硫酸ナトリウム 過硫酸ナトリウム 500g 特級 67512-0401	1,800	2,100		1793									
4-2917-65	ほう酸 500g 特級 69025-0301	1,500	1,800		1793									
4-2917-66	ほう酸 25g 特級 69025-0310	1,100	1,300		1793									
4-2917-67	ほう酸 1kg 特級 69025-0350	2,800	3,300		1793									
4-2917-68	ホスフィン酸ナトリウム三水合物 次亜りん酸ナトリウム一水合物 500g 特級 69148-0401	3,400	4,000		1793									
4-2917-69	ホスフィン酸ナトリウム三水合物 次亜りん酸ナトリウム一水合物 500g ー級 69148-1201	3,000	3,500		1793									
4-2917-70	ホルムアルデヒド液(ホルマリン) 500mL 特級 69360-0330	2,250	2,400		1793									
4-2917-71	ホルムアルデヒド液(ホルマリン) 1L 特級 69360-0380	3,000	3,300		1793									
4-2917-72	過よう素酸ナトリウム メタ過よう素酸ナトリウム 25g 特級 73040-0310	1,800	2,100		1793									
4-2917-73	メタノール メチルアルコール 500mL 特級 73125-0330	2,200	2,400		1793									
4-2917-74	メタノール メチルアルコール 1L 特級 73125-0380	2,850	3,100		1793									
4-2917-75	メタノール メチルアルコール 3L 特級 73125-0382	5,400	5,900		1793									
4-2917-76	セロリブデン酸六アンモニウム四水合物 モリブデン酸アンモニウム四水合物 500g 特級 77070-0301	13,000	15,000		1793									
4-2917-77	セロリブデン酸六アンモニウム四水合物 モリブデン酸アンモニウム四水合物 25g 特級 77070-0310	1,700	2,000		1793									
4-2917-78	メルホリン テトラヒドロ-2H-1,4-オキサジン 500mL 特級 77120-0430	3,800	4,200		1793									
4-2917-79	メルホリン テトラヒドロ-2H-1,4-オキサジン 25mL 特級 77120-0435	2,650	2,900		1793									
4-2917-80	よう化カリウム 500g 特級 80090-0301	7,600	8,800		1793									
4-2917-81	よう化カリウム 100g 特級 80090-0306	2,												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023 円	サンアスト 2023 円	ナビス2024 円	サニーワーズ 2016 円	サニーワーズ 2020 円	欧陽2024 円	アズビユア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	産業廃棄物用 品パック 円
4-2918-16	りん酸二水素ナトリウム二水和物/りん酸一ナトリウム二水和物 500g ー 級 84190-1201	1,450	1,700	1793	1793									
4-2929-10	農業・動物薬分析用標準品_環境残留物質分析用標準品AMO2 99052636	30,000	26,000	1798	1798									
4-2929-24	農業・動物薬分析用標準品_環境残留物質分析用標準品 エピクロロヒドリン 1000g/φ mL 99052609	6,300	5,300	1798	1798									
4-2929-27	農業・動物薬分析用標準品_環境残留物質分析用標準品 フェノキサルホン 99053179	10,000	9,000	1798	1798									
4-2929-81	農業・動物薬分析用標準品_環境残留物質分析用標準品 ビリオフィノン 99053178	25,000	30,000	1799	1799									
4-2939-01	目盛付き汎用容器 4L STB-M-18	9,700	11,700	1960	1960									
4-2939-02	目盛付き汎用容器 5L STB-M-21	12,900	13,900	1960	1960									
4-2939-03	目盛付き汎用容器 10L STB-M-24	12,700	15,300	1960	1960									
4-2939-04	目盛付き汎用容器 15L STB-M-27	15,000	18,000	1960	1960									
4-2939-05	目盛付き汎用容器 20L STB-M-30	17,100	20,600	1960	1960									
4-2939-06	目盛付き汎用容器 25L STB-M-33	19,700	23,700	1960	1960									
4-2940-01	目盛付き汎用容器 4L CTB-M-18	14,600	17,600	1960	1960									
4-2940-02	目盛付き汎用容器 7L CTB-M-21	16,400	19,700	1960	1960									
4-2940-03	目盛付き汎用容器 クリップ式 10L CTB-M-24	18,700	22,500	1960	1960									
4-2940-04	目盛付き汎用容器 クリップ式 15L CTB-M-27	20,900	25,100	1960	1960									
4-2940-05	目盛付き汎用容器 クリップ式 20L CTB-M-30	22,600	27,200	1960	1960									
4-2940-06	目盛付き汎用容器 クリップ式 25L CTB-M-33	27,300	32,800	1960	1960									
4-2941-03	目盛付き汎用容器 バンド式 10L CTLB-M-24	24,500	29,500	1960	1960									
4-2941-04	目盛付き汎用容器 バンド式 15L CTLB-M-27	28,700	32,100	1960	1960									
4-2941-05	目盛付き汎用容器 バンド式 20L CTLB-M-30	28,400	34,100	1960	1960									
4-2941-06	目盛付き汎用容器 バンド式 25L CTLB-M-33	34,200	41,100	1960	1960									
4-2950-01	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 10L ST-CZ-24	18,800	20,200	1959	1959									
4-2950-02	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 15L ST-CZ-27	18,800	22,600	1959	1959									
4-2950-03	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 20L ST-CZ-30	20,700	24,900	1959	1959									
4-2950-04	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 25L ST-CZ-33	23,500	28,200	1959	1959									
4-2950-05	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 36L ST-CZ-36	26,700	32,100	1959	1959									
4-2950-06	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 45L ST-CZ-39	30,200	36,300	1959	1959									
4-2950-07	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 50L ST-CZ-39H	32,800	39,400	1959	1959									
4-2950-08	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 65L ST-CZ-43	35,800	43,000	1959	1959									
4-2950-09	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 70L ST-CZ-43H	38,300	46,000	1959	1959									
4-2950-10	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 80L ST-CZ-47	41,900	50,300	1959	1959									
4-2950-11	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 100L ST-CZ-47H	54,700	64,100	1959	1959									
4-2951-01	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 10L CTH-CZ-24	22,500	27,000	1959	1959									
4-2951-02	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 15L CTH-CZ-27	24,200	29,100	1959	1959									
4-2951-03	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 20L CTH-CZ-30	25,900	31,100	1959	1959									
4-2951-04	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 25L CTH-CZ-33	30,500	36,700	1959	1959									
4-2951-05	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 36L CTH-CZ-36	35,100	42,200	1959	1959									
4-2951-06	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 45L CTH-CZ-39	38,600	46,400	1959	1959									
4-2951-07	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 50L CTH-CZ-39H	41,200	49,500	1959	1959									
4-2951-08	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 65L CTH-CZ-43	45,700	54,900	1959	1959									
4-2951-09	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 70L CTH-CZ-43H	48,300	58,000	1959	1959									
4-2951-10	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 80L CTH-CZ-47	54,800	65,800	1959	1959									
4-2951-11	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 100L CTH-CZ-47H	58,300	70,000	1959	1959									
4-2952-01	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 10L CTL-CZ-24	28,000	33,600	1959	1959									
4-2952-02	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 15L CTL-CZ-27	29,700	36,700	1959	1959									
4-2952-03	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 20L CTL-CZ-30	31,400	37,700	1959	1959									
4-2952-04	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 25L CTL-CZ-33	37,200	44,700	1959	1959									
4-2952-05	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 36L CTL-CZ-36	42,800	51,400	1959	1959									
4-2952-06	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 45L CTL-CZ-39	47,000	56,600	1959	1959									
4-2952-07	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 50L CTL-CZ-39H	49,600	59,600	1959	1959									
4-2952-08	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 65L CTL-CZ-43	53,600	64,400	1959	1959									
4-2952-09	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 70L CTL-CZ-43H	56,200	67,500	1959	1959									
4-2952-10	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 80L CTL-CZ-47	63,800	76,600	1959	1959									
4-2952-11	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 100L CTL-CZ-47H	67,000	80,400	1959	1959									
4-2953-01	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両り下げ 10L STB-CZ-24	17,600	21,200	1959	1959									
4-2953-02	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両り下げ 15L STB-CZ-27	19,500	23,400	1959	1959									
4-2953-03	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両り下げ 20L STB-CZ-30	21,500	25,800	1959	1959									
4-2953-04	カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両り下げ 25L STB-CZ-33	24,200	29,100	1959	1959									
4-2954-01	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両り下げ 10L CTH-CZ-24	23,600	28,400	1959	1959									
4-2954-02	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両り下げ 15L CTH-CZ-27	25,400	30,500	1959	1959									
4-2954-03	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両り下げ 20L CTH-CZ-30	27,000	32,400	1959	1959									
4-2954-04	カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両り下げ 25L CTH-CZ-33	31,700	38,100	1959	1959									
4-2955-01	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両り下げ 10L CTLB-CZ-24	29,500	35,400	1959	1959									
4-2955-02	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両り下げ 15L CTLB-CZ-27	31,100	37,400	1959	1959									
4-2955-03	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両り下げ 20L CTLB-CZ-30	32,800	39,400	1959	1959									
4-2955-04	カードホルダー付き容器 レバーバンド 両り下げ 25L CTLB-CZ-33	38,700	46,500	1959	1959									
4-3004-01	電液時計(注意喚起シール付) 全室 ZS251W	19,000	21,500	2533	2533									
4-3004-02	電液時計(注意喚起シール付) 全室 ZS251W	19,000	21,500	2533	2533									
4-3004-03	電液時計(注意喚起シール付) 全室 ZS351W	19,000	21,500	2533	2533									
4-3203-01	水分計 測定用アルミニウム皿 50枚入 30585411	4,900	5,100	850	850									
4-3250-02-67	桌上充電電子顕微鏡 EDS付 レンタル30日(6ヶ月契約) JGM-7000 TypeB	877,500	789,800	927	927									
4-327-01	無停電電源装置 (UPS) 常時商用給電方式 YEUP-081MASW	55,000	61,000	3399	3399									
4-327-02	無停電電源装置 (UPS) 常時商用給電方式 YEUP-051MASW	31,000	35,000	3399	3399									
4-328-01	無停電電源装置 (UPS) デジタル制御方式 YEUP-0515SA	87,000	96,000	3399	3399									
4-328-02	無停電電源装置 (UPS) デジタル制御方式 YEUP-1015SA	115,000	127,000	3399	3399									
4-3453-61	ヘパタン 500mL 特級	2,300	2,700	1793	1793									
4-3453-63	ヘパタン 1L 特級	4,200	4,900	1793	1793									
4-3498-01	ラミネートフィルム A4サイズ	1,460	1,620	2607	2607									
4-3941-01	大流量用ステンレスフィルターハウジング H1FP-S-7	188,000	243,000	1624	1624									
4-3941-02	大流量用ステンレスフィルターハウジング H1FP-S-14	190,000	253,000	1624	1624									
4-3941-03	大流量用ステンレスフィルターハウジング H1FP-S-21	297,000	367,000	1624	1624									
4-3941-04	大流量用ステンレスフィルターハウジング H1FP-S-28	242,000	319,000	1624	1624									
4-3969-01	ノンフロンチラー RC2 lite	360,000	380,000	107	107									
4-3969-02	ノンフロンチラー RC2 GREEN basic	630,000	639,000	107	107									
4-3969-03	ノンフロンチラー RC2 GREEN control	831,000	843,000	107	107									
4-4091-01	高性能集塵・脱臭機 BA100S	580,000	850,000	1122	1122									
4-4091-11	高性能空気清浄機 交換用フィルター	100,000	107,000	1122	1122									
4-4307-01	グリーンレーザー距離計 LR-40G	23,900	20,000	905	905									
4-4309-01	防水タイプはかり I-D61PW3K1S6JP	233,400	240,700	513	513									
4-4309-02	防水タイプはかり I-D61PW6K1S6JP	233,400	240,700	513	513									
4-4309-03	防水タイプはかり I-D61PW15K1R6JP	278,400	288,100	513	513									
4-4309-04	防水タイプはかり I-D61PW30K1R6JP	278,400	288,100	513	513									
4-4309-05	防水タイプはかり I-D61PW60K1L7JP	311,500	321,200	513	513									
4-4309-06	防水タイプはかり I-D61PW150K1L7JP	311,500	321,200	513	513									
4-4309-07	防水タイプはかり I-D61XWE3K1S6JP	274,100	282,600	513	513									
4-4309-08	防水タイプはかり I-D61XWE6K1S6JP	274,100	282,600	513	513									
4-4309-09	防水タイプはかり I-D61XWE15K1R6JP	326,500	336,700	513	513									
4-4309-10	防水タイプはかり I-D61XWE30K1R6JP	326,500	336,700	513	513									
4-4309-11	防水タイプはかり I-D61XWE60K1L7JP	365,000	376,400	513	513									
4-4309-12	防水タイプはかり I-D61XWE150K1L7JP	365,000	376,400	513	513									
4-4310-01	ホースブラケット HBS-P-15A	42,900	45,100	1967	1967									
4-4310-02	ホースブラケット HBS-P-20A	43,700	46,00											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 円	サンクアスト 2023 円	ナビス2024 円	サニークー 2016 円	サニークー 2020 円	欧龍2024 円	アズビユア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカ タログ 円	産業産研用 品パンフ 円
4-4646-03	リチウムグリース マルチテックSDX 16Kg	77,300	82,700	2422	2422									
4-4647-02	リチウムグリース マルチテック1 2.5Kg	4,070	5,010	2422	2422									
4-4648-02	リチウムグリース マルチテック2 2.5Kg	4,070	5,010	2422	2422									
4-4649-01	ウレア系極圧グリース バイロノックユニバーサル 0 400g	540	670	2423	2423									
4-4650-01	ウレア系極圧グリース バイロノックユニバーサル 1 400g	540	670	2423	2423									
4-4651-01	ウレア系極圧グリース バイロノックユニバーサル 2 400g	540	670	2423	2423									
4-4653-03	ウレア系極圧グリース バイロノックユニバーサル 000 16Kg	18,200	22,700	2423	2423									
4-4654-01	工業用グリース エピノックグリースAP(N) 0 400g	620	730	2422	2422									
4-4654-02	工業用グリース エピノックグリースAP(N) 0 2.5Kg	3,990	4,670	2422	2422									
4-4655-01	工業用グリース エピノックグリースAP(N) 1 400g	620	730	2422	2422									
4-4655-02	工業用グリース エピノックグリースAP(N) 1 2.5Kg	3,990	4,670	2422	2422									
4-4656-01	工業用グリース エピノックグリースAP(N) 2 400g	620	730	2422	2422									
4-4656-02	工業用グリース エピノックグリースAP(N) 2 2.5Kg	3,990	4,670	2422	2422									
4-4659-02	真空ポンプ用オイル VPスーパー 68	17,600	21,200	461	461									
4-4661-01	圧縮機用オイル フェアコール A 46 20L入	11,900	13,100	2419	2419									
4-4661-02	圧縮機用オイル フェアコール A 68 20L入	11,900	13,100	2419	2419									
4-4661-03	圧縮機用オイル フェアコール A 100	11,900	13,100	2419	2419									
4-4661-04	圧縮機用オイル フェアコール A 150	11,900	13,100	2419	2419									
4-4661-05	圧縮機用オイル フェアコール A 46 4L入	2,770	3,100	2419	2419									
4-4661-06	圧縮機用オイル フェアコール A 68 4L入	2,770	3,100	2419	2419									
4-4662-01	油圧作動オイル スーパーハイランド 22	8,570	10,700	2419	2419									
4-4662-02	油圧作動オイル スーパーハイランド 32	8,570	10,700	2419	2419									
4-4662-03	油圧作動オイル スーパーハイランド 46	8,570	10,700	2419	2419									
4-4662-04	油圧作動オイル スーパーハイランド 66	8,570	10,700	2419	2419									
4-4662-05	油圧作動オイル スーパーハイランド 68	8,570	10,700	2419	2419									
4-4662-06	油圧作動オイル スーパーハイランド 100	8,570	10,700	2419	2419									
4-4662-07	油圧作動オイル スーパーハイランド 150	8,570	10,700	2419	2419									
4-5007-01	取手付ボルト 2L 3本入 320	3,000	3,180	1828	1828									
4-5007-02	取手付ボルト 3L 3本入 321	3,300	3,490	1828	1828									
4-5008-01	スボイトボトル 500mL 6本入 185	1,550	1,600	1895	1895									
4-5009-05	ステンレス加圧容器 24L TM20SRV	112,000	122,000	1975	1975									
4-5009-06	ステンレス加圧容器 39L TM93SRV	121,000	130,000	1975	1975									
4-5013-01	テーパー型フタ付きステンレスタンク 10L TP-ST-24	9,200	11,100	1964	1964									
4-5013-02	テーパー型フタ付きステンレスタンク 15L TP-ST-27	11,300	13,600	1964	1964									
4-5013-03	テーパー型フタ付きステンレスタンク 20L TP-ST-30	13,700	16,500	1964	1964									
4-5013-04	テーパー型フタ付きステンレスタンク 25L TP-ST-33	16,300	19,600	1964	1964									
4-5013-05	テーパー型フタ付きステンレスタンク 36L TP-ST-36	19,900	23,900	1964	1964									
4-5013-06	テーパー型フタ付きステンレスタンク 45L TP-ST-39	23,500	28,300	1964	1964									
4-5013-07	テーパー型フタ付きステンレスタンク 65L TP-ST-43	29,800	35,800	1964	1964									
4-5013-08	テーパー型フタ付きステンレスタンク 80L TP-ST-47	37,200	44,700	1964	1964									
4-5013-09	テーパー型フタ付きステンレスタンク 100L TP-ST-47H	41,000	49,300	1964	1964									
4-5013-10	テーパー型フタ付きステンレスタンク 150L TP-ST-565	62,800	75,400	1964	1964									
4-5013-11	テーパー型フタ付きステンレスタンク 200L TP-ST-565H	75,400	90,300	1964	1964									
4-5281-01	粘度計 ROTAVISC hi-vi I HELI Complete	561,000	585,000	836	836									
4-5281-02	粘度計 ROTAVISC hi-vi I HELI Complete	561,000	585,000	836	836									
4-5281-03	粘度計 ROTAVISC hi-vi I HELI Complete	561,000	585,000	836	836									
4-5281-04	粘度計 ROTAVISC hi-vi II HELI Complete	561,000	585,000	836	836									
4-5281-11	粘度計 Labworldsoft 6 Visc	150,000	169,000	836	836									
4-5419-01	精密粒度分布測定装置 Multisizer 4s 1式 E23005, 8499299	9,972,000	10,075,000	3147	3147									
4-5419-11	ISOTON 2(アイソトン) 電解液 20L 8546719	9,300	9,400	3147	3147									
4-5625-01	フタ付きステンレスタンク 10L ST-24	8,400	10,100	1959	1959		402							
4-5625-02	フタ付きステンレスタンク 15L ST-27	10,200	12,300	1959	1959			402						
4-5625-03	フタ付きステンレスタンク 20L ST-30	12,300	14,800	1959	1959			402						
4-5625-04	フタ付きステンレスタンク 25L ST-33	15,000	18,000	1959	1959			402						
4-5625-05	フタ付きステンレスタンク 36L ST-36	18,300	22,000	1959	1959			402						
4-5625-06	フタ付きステンレスタンク 45L ST-39	21,900	26,300	1959	1959			402						
4-5626-01	タンク運搬台車 φ360mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-36	23,800	29,800	1967	1967									
4-5626-02	タンク運搬台車 φ387mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-39	25,000	31,300	1967	1967									
4-5626-03	タンク運搬台車 φ430mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-43	26,000	32,500	1967	1967									
4-5626-04	タンク運搬台車 φ470mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-47	30,000	37,500	1967	1967									
4-5626-05	タンク運搬台車 φ565mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-565	66,000	82,500	1967	1967									
4-5626-06	タンク運搬台車 φ300mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-30	22,800	28,600	1967	1967									
4-5626-07	タンク運搬台車 φ330mm用 (SUS・ウレタン車) KMS-33	23,400	29,300	1967	1967									
4-5646-01	標準試薬保存容器 目盛付 30mL	10,400	11,500	1913	1913									
4-5646-02	標準試薬保存容器 目盛付 50mL	10,400	11,500	1913	1913									
4-5646-03	標準試薬保存容器 目盛付 100mL	11,700	12,900	1913	1913									
4-5655-01	ステンレス広口ボトル 2L PSH-12	41,600	50,000	1970	1970									
4-5655-02	ステンレス広口ボトル 5L PSH-18	46,600	56,000	1970	1970									
4-5655-03	ステンレス広口ボトル 10L PSH-21	51,900	62,300	1970	1970									
4-619-01-60	電解液式サーベイメータ レンタル5日 ICS-3230	49,050	49,950	758	758	2066								
4-620-01-60	シンチレーションサーベイメータ レンタル5日 TCS-172B	78,250	79,750	758	758	2066					125			
4-620-01-64	シンチレーションサーベイメータ レンタル30日 TCS-172B	134,500	143,500										71	
4-621-01-60	ガスリーク検知モニター GasCheck レンタル5日 G3	56,450	57,650	745	745									
4-621-01-64	ガスリーク検知モニター GasCheck レンタル30日 G3	101,700	108,900										67	
4-622-01-60	ヘリウムリークディテクタ レンタル5日 HELIO T901W1-J1A	138,800	144,050								123			
4-623-01-60	蛍光示消滅素子計 レンタル5日 LDO-HQ30d	27,900	28,500	684	684									
4-625-01-60	空気イオン化カウンタ レンタル5日 ITC-201A	19,000	19,475	751	751									
4-627-01-60	デジタルマイクロスコプ x1 レンタル5日 DSX110	439,700	450,200	935	935									
4-627-02-60	デジタルマイクロスコプ x3.6 レンタル5日 DSX110	432,050	442,325	935	935									
4-627-03-60	デジタルマイクロスコプ x10 レンタル5日 DSX110	434,100	444,325	935	935									
4-628-01-60	コードレスマイクロスコプ レンタル5日 DG-3X	123,200	126,200	934	934									
4-631-01-60	デジタル粉塵計 レンタル5日 LD-5	30,200	33,275	782	782									
4-631-01-64	デジタル粉塵計 レンタル30日 LD-5	57,600	61,650											
4-632-01-60	ダストラック レンタル5日 MODEL8520	57,250	58,525	784	784								68	
4-633-01-60	ダストラックII レンタル5日 MODEL8530	89,200	91,300	784	784									
4-637-01-60	中高温用アネモマスター レンタル5日 MODEL6162	70,200	71,700	771	771									
4-637-01-64	中高温用アネモマスター レンタル30日 MODEL6162	125,200	134,200											
4-639-01-60	バーティカルカウンタ レンタル5日 MetOne3445	171,700	175,825	3147	3147								69	
4-641-01-60	落下塵カウンシステム レンタル5日 Duscour300B	22,350	22,800	784	784									
4-641-01-64	落下塵カウンシステム レンタル30日 Duscour300B	38,100	41,800										76	
4-643-01-60	土壌水分計 レンタル5日 DK-311F	33,800	34,550	716	716									
4-644-01-60	熱中症指数モニター レンタル5日 AQ-5885	13,150	13,258	780	780									
4-645-01-60	土壌水分計 レンタル5日 DK-311C	33,800	34,550	716	716									
4-645-01-64	土壌水分計 レンタル30日 DK-311C	60,800	65,300										44	
4-646-01-60	自動溶剤トータルステーション レンタル5日 TCA1800	207,200	213,575	887	887									
4-647-01-60	高精度電子天秤 AJII-1200 レンタル5日 AJII-1200	13,600	13,975	501	501						126			
4-647-01-64	高精度電子天秤 AJII-1200 レンタル30日 AJII-1200	26,600	28,850										38	
4-647-02-60	高精度電子天秤 レンタル5日 AJII-2200	13,650	14,025	501	501									
4-647-02-64	高精度電子天秤 レンタル30日 AJII-2200	26,900	29,150										38	
4-647-03-60	高精度電子天秤 レンタル5日 AJII-3200	13,650	14,025	501	501									
4-647-03-64	高精度電子天秤 レンタル30日 AJII-3200	26,900	29,150										38	
4-647-04-60	高精度電子天秤 レンタル5日 AJII-6200	16,700	17,075	501	501									
4-647-04-64	高精度電子天秤 レンタル30日 AJII-6200	30,200	32,450										38	
4-648-01-60	パイプハイロガー レンタル5日 3145	56,950	58,225	795	795									
4-649-01-60	マルチ探知器 レンタル5日 PSH8	17,350	17,725											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2023 頁	サンアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	欧規2024 頁	アジア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タ ロ グ 頁	産業廃棄 品 対 策 用 品 バ ン ク 頁
4-683-01-60	分光測色計 レンタル5日 OM-25eG	123,350	126,275	768	768									
4-684-01-60	色彩色差計 レンタル5日 CR-410	86,650	90,675	767	767									
4-685-01-60	色彩色差計 レンタル5日 CR-400	88,050	90,075	767	767									
4-686-01-60	色彩輝度計 レンタル5日 CS-200	162,550	166,525	762	762									
4-687-01-60	紫外線強度計 レンタル5日 UVF-300	52,300	53,533	756	756									
4-689-01-60	紫外線サーモグラフィ レンタル5日 R300	137,700	142,200	545	545									
4-695-01-60	光沢計 レンタル5日 OM-268P-L	81,000	82,425	762	762									
4-695-01-64	光沢計 レンタル30日 OM-268P-L	114,000	122,550										43	
4-697-01-60	先端可動式デジタル内径規 レンタル5日 VJ-ADV5	96,700	99,025	948	948									
4-697-01-64	先端可動式デジタル内径規 レンタル30日 VJ-ADV5	182,200	196,150										64	
4-698-01-60	工業用ビデオスコープ レンタル5日 IPLEX TXΦ2.4	197,300	202,100	949	949						123			
4-698-01-64	工業用ビデオスコープ レンタル30日 IPLEX TXΦ2.4	375,800	404,600										64	
4-699-01-60	圧縮空気中不純物測定セット レンタル5日 P-40R	17,550	17,850	751	751									
4-701-01-60	IAQモニター レンタル5日 MODEL2211	39,150	39,975	741	741									
4-701-01-64	IAQモニター レンタル30日 MODEL2211	69,900	74,850										66	
4-703-01-60	高感度可燃性ガス検知器 スチレン レンタル5日 XP-3160	23,750	24,200	745	745									
4-703-01-64	高感度可燃性ガス検知器 スチレン レンタル30日 XP-3160	40,500	43,200										66	
4-703-02-60	高感度可燃性ガス検知器 メタン レンタル5日 XP-3160	23,750	24,200	745	745									
4-703-02-64	高感度可燃性ガス検知器 メタン レンタル30日 XP-3160	40,500	43,200										66	
4-703-03-60	高感度可燃性ガス検知器 エタノール レンタル5日 XP-3160	23,750	24,200	745	745									
4-703-03-64	高感度可燃性ガス検知器 エタノール レンタル30日 XP-3160	40,500	43,200										66	
4-703-04-60	高感度可燃性ガス検知器 イソブタン レンタル5日 XP-3160	23,750	24,200	745	745									
4-703-04-64	高感度可燃性ガス検知器 イソブタン レンタル30日 XP-3160	40,500	43,200										66	
4-703-05-60	高感度可燃性ガス検知器 アンモニア レンタル5日 XP-3160	23,750	24,200	745	745									
4-703-05-64	高感度可燃性ガス検知器 アンモニア レンタル30日 XP-3160	40,500	43,200										66	
4-703-06-60	高感度可燃性ガス検知器 水素 レンタル5日 XP-3160	23,750	24,200	745	745									
4-703-06-64	高感度可燃性ガス検知器 水素 レンタル30日 XP-3160	40,500	43,200										66	
4-708-01-60	デジタルハンドタコメータ レンタル5日 HT-5500	8,750	8,933	868	868									
4-708-01-64	デジタルハンドタコメータ レンタル30日 HT-5500	15,500	16,600										47	
4-710-01-60	ポケット質量検査計 レンタル5日 58700-00	14,300	14,558	688	688									
4-710-01-64	ポケット質量検査計 レンタル30日 58700-00	23,800	25,350										42	
4-711-01-60	μpH レンタル5日 D-525	26,100	26,475	664	664							126		
4-713-01-60	腐蝕誘発力分析計 レンタル5日 tests350J	270,700	277,225	751	751							124		
4-715-01-60	ポータブルマルチガスモニター レンタル5日 QX-6000	28,450	29,050	746	746							124		
4-715-01-64	ポータブルマルチガスモニター レンタル30日 QX-6000	50,700	54,300										65	
4-716-01-60	炭酸ガス検知器 レンタル5日 TovaRAE Pro(CO2)	14,600	14,900	737	737									
4-716-01-64	炭酸ガス検知器 レンタル30日 TovaRAE Pro(CO2)	25,600	27,400										66	
4-717-01-60	GM管式サーベイメータ レンタル5日 TGS-146B	73,600	74,950	758	758									
4-719-01-60	健康モニタリング装置 レンタル5日 ASTRIM FIT	46,200	47,250	3123	3123	2069								
4-719-01-64	健康モニタリング装置 レンタル30日 ASTRIM FIT	85,200	91,500										89	
4-720-01-60	血流観測装置 レンタル5日 Bscan-Pro	31,950	32,700	3123	3123									
4-727-01-60	ポータブル磨擦計 レンタル5日 TYPE-37(3Dミューズ)	50,300	51,500	868	868									
4-727-01-64	ポータブル磨擦計 レンタル30日 TYPE-37(3Dミューズ)	94,800	102,000										45	
4-728-01-60	電導率アナライザ レンタル5日 PM3108-90	67,400	69,500	795	795									
4-729-01-60	ポータブル総濃度計 レンタル5日 HFH-201	45,850	46,900	781	781									
4-731-01-60	防水デジタルカメラ レンタル5日 TG-4	16,500	16,950	946	946							123		
4-752-01	導電デイスポートレー 400枚入 DT-1B	12,500	14,100	520	520									
4-752-02	導電デイスポートレー 400枚入 DT-2B	13,000	14,600	520	520									
4-752-03	導電デイスポートレー 200枚入 DT-3B	11,000	12,400	520	520									
4-752-04	導電デイスポートレー 100枚入 DT-4B	10,000	11,300	520	520									
4-752-05	導電デイスポートレー 100枚入 DT-5B	16,500	18,500	520	520									
4-775-01-60	蛍光X線分析計 (含金・土壌) レンタル5日 DELTA DPO-2000-CC	443,950	454,625	874	874								121	
4-932-01	ホモジナイザー T25 easy clean digital	350,000	380,000	298	298									
5-077-01	デイスボカップ(バキュームタイプ) 100mL V-100	20	22	2070	2070			93					39	
5-077-02	デイスボカップ(バキュームタイプ) 150mL V-150	23	26	2070	2070			93					39	
5-077-03	デイスボカップ(バキュームタイプ) 200mL V-200	38	39	2070	2070			93					39	
5-077-04	デイスボカップ(バキュームタイプ) 300mL V-300	45	51	2070	2070			93					39	
5-077-05	デイスボカップ(バキュームタイプ) 500mL V-500	56	62	2070	2070			93					39	
5-077-06	デイスボカップ(バキュームタイプ) 1L V-1000	98	110	2070	2070			93					39	
5-077-07	デイスボカップ(バキュームタイプ) 2L V-2000	200	230	2070	2070			93					39	
5-077-11	デイスボカップ(バキュームタイプ) 100mL 1000個入 V-100C	16,800	18,900	2070	2070			93					39	
5-077-12	デイスボカップ(バキュームタイプ) 150mL 1000個入 V-150C	19,500	21,900	2070	2070			93					39	
5-077-13	デイスボカップ(バキュームタイプ) 200mL 1000個入 V-200C	30,400	34,100	2070	2070			93					39	
5-077-14	デイスボカップ(バキュームタイプ) 300mL 500個入 V-300C	19,200	21,800	2070	2070			93					39	
5-077-15	デイスボカップ(バキュームタイプ) 500mL 250個入 V-500C	11,900	13,100	2070	2070			93					39	
5-077-16	デイスボカップ(バキュームタイプ) 1L 100個入 V-1000C	8,430	9,500	2070	2070			93					39	
5-077-17	デイスボカップ(バキュームタイプ) 2L 100個入 V-2000C	17,000	19,300	2070	2070			93					39	
5-077-31	デイスボカップ(γ線減衰測) 100mL 1袋(50個入) V100-ST	1,440	1,550	2072	2072			140						
5-077-33	デイスボカップ(γ線減衰測) 200mL 1袋(50個入) V200-ST	2,480	2,600	2072	2072			140						
5-077-35	デイスボカップ(γ線減衰測) 500mL 1袋(50個入) V500-ST	3,710	3,950	2072	2072			140						
5-1017-01	角度付きロート φ45mm	790	870	2154	2154	245		110						
5-1017-02	角度付きロート φ60mm	950	1,050	2154	2154	245		110						
5-1017-03	角度付きロート φ75mm	1,100	1,200	2154	2154	245		110						
5-1017-04	角度付きロート φ90mm	1,350	1,500	2154	2154	245		110						
5-1017-06	角度付きロート φ120mm	6,250	6,900	2154	2154			110						
5-1017-07	角度付きロート φ150mm	7,900	8,700	2154	2154			110						
5-145-01	密閉式タンク 7L(把手タイプ・SUS304) CTH-21	11,500	13,900	1960	1960			402						
5-145-02	密閉式タンク 10L(把手タイプ・SUS304) CTH-24	13,900	16,700	1960	1960			402						
5-145-03	密閉式タンク 15L(把手タイプ・SUS304) CTH-27	15,600	18,800	1960	1960			402						
5-145-04	密閉式タンク 20L(把手タイプ・SUS304) CTH-30	17,500	21,000	1960	1960			402						
5-145-05	密閉式タンク 25L(把手タイプ・SUS304) CTH-33	22,100	26,600	1960	1960			402						
5-145-06	密閉式タンク 36L(把手タイプ・SUS304) CTH-36	26,800	32,200	1960	1960			402						
5-145-07	密閉式タンク 45L(把手タイプ・SUS304) CTH-39	30,300	36,400	1960	1960			402						
5-145-08	密閉式タンク 65L(把手タイプ・SUS304) CTH-43	37,200	44,700	1960	1960			402						
5-145-09	密閉式タンク 80L(把手タイプ・SUS304) CTH-47	46,300	55,600	1960	1960			402						
5-145-10	密閉式タンク 100L(把手タイプ・SUS304) CTH-47H	49,900	59,900	1960	1960			402						
5-145-13	密閉式タンク 4L(把手タイプ・SUS304) CTH-18	9,900	12,000	1960	1960			402						
5-145-31	密閉式タンク 150L(把手タイプ・SUS304) CTH-565	73,700	88,500	1960	1960			402						
5-145-32	密閉式タンク 200L(把手タイプ・SUS304) CTH-565H	83,800	101,000	1960	1960			402						
5-147-01	吊下げ式密閉タンク 7L CTH-21	12,700	15,300	1961	1961									
5-147-02	吊下げ式密閉タンク 10L CTH-24	15,100	18,200	1961	1961									
5-147-03	吊下げ式密閉タンク 15L CTH-27	16,800	20,200	1961	1961									
5-147-04	吊下げ式密閉タンク 20L CTH-30	18,600	22,400	1961	1961									
5-147-05	吊下げ式密閉タンク 25L CTH-33	23,300	28,000	1961	1961									
5-147-06	吊下げ式密閉タンク 4L CTH-18	11,000	13,300	1961	1961									
5-149-01	密閉式タンク ハンドタイプ 10L CTL-24	19,700	23,700	1960	1960									
5-149-02	密閉式タンク ハンドタイプ 20L CTL-30	22,800	27,400	1960	1960									
5-149-03	密閉式タンク ハンドタイプ 36L CTL-36	34,300	41,200	1960	1960									
5-149-04	密閉式タンク ハンドタイプ 65L CTL-43	45,400	54,500	1960	1960									
5-149-05	密閉式タンク ハンドタイプ 80L CTL-47	55,500	66,700	1960	1960									
5-149-06	密閉式タンク ハンドタイプ 100L CTL-47H	58,800	70,600	1960	1960									
5-149-09	密閉式タンク ハンドタイプ 15L CTL-27	21,100	25,400	1960	1960			</						

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023	サンアスト 2023	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	欧農2024 頁	アズビユア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタロ グ 頁	産業産廃処理用 品パンフ 頁
5-3090-29	シャフトジェネレーター (T25型用) 1～50mL S25N-8G-ST	239,000	263,000	299	299									
5-3090-30	シャフトジェネレーター (T25型用) 1～100mL S25N-10G-ST	186,000	205,000	299	299									
5-3090-31	シャフトジェネレーター (T25型用) 10～1500mL S25N-18G-ST	186,000	205,000	299	299									
5-3090-32	シャフトジェネレーター (T25型用) 50～2000mL S25N-25G-ST	231,000	259,000	299	299									
5-3090-34	シャフトジェネレーター (T25型用) 50～2000mL S25N-25G	216,000	249,000	299	299									
5-3090-42	シャフトジェネレーター (T25型用) 10～100mL 1箱 (12本入) S25D-10G-KS	50,000	60,000	299	299									
5-3090-43	シャフトジェネレーター (T25型用) 10～500mL 1箱 (12本入) S25D-14G-KS	50,000	60,000	299	299									
5-3090-46	シャフトジェネレーター (T18型用) 10～100mL 1箱 (12本入) S18D-10G-KS	50,000	60,000	299	299									
5-3090-47	シャフトジェネレーター (T18型用) 10～500mL 1箱 (12本入) S18D-14G-KS	50,000	60,000	299	299									
5-3090-48	シャフトジェネレーター (T25easy clean型用) 10～1500mL S25EC-O-18GST	212,000	236,000	299	299									
5-3252-21	連結粉砕機 HTPH-01	258,000	266,000	316	316									
5-399-01	密閉タンク用シリコンパッキン (φ210mm) PQA-21	1,700	2,040	1961	1961									
5-399-02	密閉タンク用シリコンパッキン (φ240mm) PQA-24	2,100	2,530	1961	1961									
5-399-03	密閉タンク用シリコンパッキン (φ270mm) PQA-27	2,350	2,810	1961	1961									
5-399-04	密閉タンク用シリコンパッキン (φ300mm) PQA-30	2,600	3,130	1961	1961									
5-399-05	密閉タンク用シリコンパッキン (φ330mm) PQA-33	3,000	3,600	1961	1961									
5-399-06	密閉タンク用シリコンパッキン (φ360mm) PQA-36	3,650	4,400	1961	1961									
5-399-07	密閉タンク用シリコンパッキン (φ387mm) PQA-39	4,400	5,290	1961	1961									
5-399-08	密閉タンク用シリコンパッキン (φ430mm) PQA-43	4,700	5,660	1961	1961									
5-399-09	密閉タンク用シリコンパッキン (φ470mm) PQA-47	5,100	6,120	1961	1961									
5-399-11	密閉タンク用シリコンパッキン (φ180mm) PQA-18	1,450	1,750	1961	1961									
5-399-12	密閉タンク用シリコンパッキン/タ駆動受けタイプ (φ565mm) PQB-565	8,600	10,400	1961	1961									
5-4040-31	ホジナイザー (ウルトラタラックス) 本体 T25 digital	330,000	380,000	298	298									
5-4040-51	ホジナイザー (ウルトラタラックス) デジタ 本体 T18 digital	230,000	260,000	298	298									
5-5010-14	電子着火式フンゼンバーナー 専用ガスカートリッジCV260用アダプター	23,000	25,300	2235	2235									
5-5010-15	電子着火式フンゼンバーナー 市販ガス用カートリッジアダプター CP250	33,700	37,100	2235	2235									
5-5010-21	電子着火式フンゼンバーナー フェーゴSCSベータシック	98,000	107,800	2235	2235									
5-5010-32	電子着火式フンゼンバーナー フェーゴSCS 8,200,000	125,000	137,500	-	-									
5-5010-33	電子着火式フンゼンバーナー フェーゴSCSプロ 8,204,000	135,000	148,500	-	-									
5-5013-01	小型ボールミル回転装置 AV-1	168,000	185,000	331	331									
5-5376-01	計量カップ 500mL	160	170	2063	2063									
5-5376-02	計量カップ 1000mL	300	380	2063	2063									
5-5646-01	ふらん瓶 100mL	5,500	6,100	2050	2050									
5-5646-02	ふらん瓶 200mL	7,000	7,700	2050	2050									
5-5646-03	ふらん瓶 300mL	9,000	9,900	2050	2050									
61-0005-36	タービン型攪拌羽根 30mm R 1311	30,500	35,100	212	212									
61-0005-37	タービン型攪拌羽根 70mm R 1313	47,600	54,800	212	212									
61-0005-43	プロペラ型攪拌羽根 (3枚羽根・PTFEコートタイプ) R 1389	81,800	94,100	212	212									
61-0005-56	ボスヘッドクランプ R 270	17,900	20,600	298	298									
61-0005-62	溶解攪拌羽根 42mm R 1303	62,700	72,000	212	212									
61-0005-69	連続式ミル用 MF ふい MF4.0	44,000	50,700	309	309									
61-0005-93	プレートスタンド R 1825	43,200	49,700	298	298									
61-0006-08	クランプ R 200	5,500	6,300	298	298									
61-0006-24	ホジナイザー C-MAQ H54	88,000	100,000	256	256									
61-0103-27-60	ベータ式風速計 text417 レンタル5日 0560 4170	14,650	14,675	773	773									
61-0485-67	卓上フライス盤 X-290	110,000	115,000	376	376									
61-0485-68	エンドミル スクエア φ3 K-280-3	4,540	4,950	376	376									
61-0485-69	エンドミル スクエア φ4 K-280-4	4,540	4,950	376	376									
61-0485-70	エンドミル スクエア φ5 K-280-5	4,540	4,950	376	376									
61-0485-71	エンドミル スクエア φ6 K-280-6	4,540	4,950	376	376									
61-0485-85	ドリルセット 19本組 φ1.0～φ10.0 K-494	18,100	18,900	376	376									
61-0487-04	特殊形状ピセント 逆作用 P-89	970	1,090	2205	2205									
61-0743-91-64	PID式VOC濃度計 レンタル30日 Tiger	137,800	148,150										67	
61-0745-62	ステンレスバルブ付密閉タンク 4L OTHV-18	34,000	40,900	1966	1966									
61-0745-64	ステンレスバルブ付密閉タンク 10L OTHV-24	40,900	49,100	1966	1966									
61-0745-66	ステンレスバルブ付密閉タンク 30L OTHV-30	50,800	61,000	1966	1966									
61-0745-68	ステンレスバルブ付密閉タンク 36L OTHV-36	64,000	76,800	1966	1966									
61-0745-70	ステンレスバルブ付密閉タンク 100L OTHV-47H	88,800	107,000	1966	1966									
61-0747-76	ステンレスタンク 手付・セラ蓋付 300L ST-635	160,900	194,000	1959	1959									
61-0747-81	密閉式ステンレスタンク クリップタイプ 手付・B型シリコンパッキン付 300L OTH-635	192,000	231,000	1960	1960									
61-0747-86	密閉式ステンレスタンク バンドタイプ 手付・B型シリコンパッキン付 300L CTL-635	210,000	253,000	1960	1960									
61-0748-39	タンク運搬用台車 KM-635	80,500	101,000	1967	1967									
61-0748-44	タンク運搬用台車 KMS-635	126,000	158,000	1967	1967									
61-1872-33-60	パーソナルVOCモニター レンタル5日 TexiRAEP Pro PID	36,850	37,450	750	750									
61-4426-19-60	デジタル粉じん計 LD-3K2型 レンタル5日 080000-41	29,600	32,100	783	783						125			
61-4426-19-64	デジタル粉じん計 LD-3K2型 レンタル30日 080000-41	54,000	57,600										68	
61-4426-22-60	デジタル粉塵計 LD-5D レンタル5日 080000-5	50,950	52,225	783	783									
61-4426-22-64	デジタル粉塵計 LD-5D レンタル30日 080000-5	91,700	105,350										68	
61-4426-30-60	ハイボリウムエアサンブラー HW-500R-KS レンタル5日 080130-304	55,350	56,700	784	784									
61-4426-39-60	ハイボリウムエアサンブラー HW-500R レンタル5日 080130-31	48,700	49,825	784	784									
61-4483-18-60	アナモマスタープロ レンタル5日 MODEL6036-80	22,300	22,750	771	771									
61-4483-18-64	アナモマスタープロ レンタル30日 MODEL6036-80	38,800	41,500										69	
61-4483-25-60	ビエゾバランス式粉じん計 レンタル5日 3521	34,400	35,225	783	783									
61-4483-25-64	ビエゾバランス式粉じん計 レンタル30日 3521	64,400	69,350										68	
61-4675-59-60	防塵・防水重量級天びん レンタル5日 GP-12K	24,250	24,775	514	514									
61-4675-59-64	防塵・防水重量級天びん レンタル30日 GP-12K	43,500	46,650										39	
61-4675-70-64	電子天秤 レンタル30日 GP-40K	44,400	47,550										39	
61-4675-76-60	電子天秤 レンタル5日 GP-100K	39,100	39,850	514	514									
61-4675-76-64	電子天秤 レンタル30日 GP-100K	67,600	72,100										39	
61-4945-95	狭い狭径粉砕装置 (磨) (100mm入) MT40.100	114,000	118,000	308	308									
61-4945-99	ステンレス製粉砕装置 MMT 40.1	34,800	41,000	308	308									
61-4946-01	スベアHセットA-MMT40.100 A-MMT 40.100	27,700	27,800	308	308									
61-4946-35	ホジナイザー T10 basic	200,000	230,000	298	298									
61-4946-37	シャフトジェネレータ S10N-8G-ST	205,000	236,000	299	299									
61-4946-38	シャフトジェネレータ S10N-10G-ST	205,000	236,000	299	299									
61-4946-39	シャフトジェネレータ S50N-G45G-ST	459,000	518,000	298	298									
61-4946-40	シャフトジェネレータ S50KG-HH-G45G	674,000	768,000	298	298									
61-4946-41	シャフトジェネレータ S50KG-HH-G45M	716,000	818,000	298	298									
61-4946-42	シャフトジェネレータ S50KG-HH-G45F	739,000	846,000	298	298									
61-5079-50	セミミクロ天びん エクスタローラーシリーズ 52g/120g EX125D	411,000	423,800	476	476									
61-5079-51	セミミクロ天びん エクスタローラーシリーズ 120g/220g EX225D	493,400	508,700	476	476									
61-5079-70	ヘビータン電子天びん アドバンティスシリーズ S20g AS23	218,400	225,200	476	476									
61-5080-39	デジタルはかり (V2000Wシリーズ) (ロードスケール) 1500g V22PWE1501 T	35,100	36,200	503	503									
61-5080-39	デジタルはかり (V2000Wシリーズ) (ロードスケール) 3000g V22PWE3T	35,100	36,200	503	503									
61-5080-40	デジタルはかり (V2000Wシリーズ) (ロードスケール) 6000g V22PWE6T	35,100	36,200	503	503									
61-5080-41	デジタルはかり (V2000Wシリーズ) (ロードスケール) 15000g V22PWE15T	35,100	36,200	503	503									
61-5080-42	デジタルはかり V3000シリーズ (ロードスケール) 200g 防塵防水保護等級非対応 V31XH202JP	66,800	68,900					69						
61-5080-43	デジタルはかり V3000シリーズ (ロードスケール) 2000g 防塵防水保護等級非対応 V31XH2JP	66,800	68,900					69						
61-5080-44	デジタルはかり V3000シリーズ (ロードスケール) 3000g 防塵防水保護等級非対応 V31X3JP	57,100	58,900					69						
61-5080-45	デジタルはかり V3000シリーズ (ロードスケール) 6000g 防塵防水保護等級非対応 V31X6JP	59,900	61,800					69						
61-5080-46	デジタルはかり V3000シリーズ (ロードスケール) 300g 防塵防水保護等級IP65 V31XW30JP	62,700	64,700	477	477			69						
61-5080-47	デジタルはかり V3000シリーズ (ロードスケール) 3000g 防塵防水保護等級IP65 V31XW3JP													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 円	サンアスト 2023 円	ナビス2024 円	サニーワーズ 2016 円	サニーワーズ 2020 円	欧研2024 円	アズビユア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタロ グ 円	産業用対策用 品パッケ 円
62-2052-36-60	電磁・渦電流式膜厚計 本体 測定値メモリ40000点 レンタル5日 SWT-9300	20,900	21,608	857	857									
62-2586-59-60	スペクトラスキャン レンタル5日 SPECTRASCAN	15,600	15,900	887	887									
62-3146-22	LANケーブル TPC05 (Cat.5e) 1巻 (300m入) TPC05 0.5 MMX 4P ヲｽﾌﾞ JB	23,800	25,400	3407	3407									
62-3146-23	LANケーブル TPC06 (Cat.6) 1巻 (300m入) TPC06 0.5 MMX 4P ヲｽﾌﾞ JB	32,300	33,900	3407	3407									
62-3798-15-60	蛍光X線分析計 (RoHS) レンタル5日 DELTA DGO-6500-CC	443,200	454,075	874	874									
62-3798-16-60	蛍光X線分析計 (GeoChem) レンタル5日 DELTA DPG-6000-CC	443,950	454,825	874	874									
62-3798-19-60	真空法ガス採取機 (定川式) レンタル5日 AB-1	39,900	41,375	9375	9375						121			
62-3798-30-60	構造物診断向けサーモグラフィ レンタル5日 R300S	120,700	124,975	545	545									
62-3798-33-64	構造物診断向けサーモグラフィ レンタル30日 R300S	276,200	301,850											
62-3798-39-64	磁気式厚さ計 レンタル30日 Magna-Max8600	225,900	243,000										33	
62-3798-44-60	分光測色計 レンタル5日 CM-700d	133,550	136,775	768	768									
62-3798-44-64	分光測色計 レンタル30日 CM-700d	253,300	272,650										56	
62-3798-46-60	口臭ガス測定器B/Bチェックカー レンタル5日 mBA-21	39,150	39,975	3122	3122									
62-3798-52-60	ポケットサイズ温湿度計 レンタル5日 HN-CHNR	8,450	8,600	604	604									
62-3798-53-60	クランプオンパワーロガー レンタル5日 PW3385-10	32,000	32,675	801	801									
62-3798-54-60	携帯型VOCモニター レンタル5日 MiniRAE3000	74,350	76,075	750	750									
62-3798-57-60	超音波ドップラ式流量計 レンタル5日 SX30	142,650	146,100	821	821									
62-3798-61-60	デュアルタイプ膜厚計 エスカル レンタル4日 LZ-990	19,350	20,058	857	857									
62-3798-61-64	デュアルタイプ膜厚計 エスカル レンタル30日 LZ-990	44,100	46,350										44	
62-3798-62-60	電磁式膜厚計 レンタル5日 SM-1100	19,600	20,308	857	857									
62-3798-66-64	放射線支測定装置 レンタル30日 KADEQ21-UP-C	102,200	109,400										35	
62-3798-79-64	フェライトスコープ レンタル30日 FMP30	189,000	204,750										44	
62-3798-80-64	携帯型アスベストアナライザー レンタル30日 microPHAZIR-AS	880,000	947,950										68	
62-3798-87-64	UCI式硬さ計 (ロングロード) レンタル30日 MC100LD/205AL	181,600	195,550										46	
62-3798-91-60	山中式土壌硬度計 レンタル5日 S-117	12,100	12,325	716	716									
62-3798-91-64	山中式土壌硬度計 レンタル30日 S-117	20,600	21,950										46	
62-3798-93-60	電子天秤 レンタル5日 FP-12K	16,450	16,825	514	514									
62-3798-93-64	電子天秤 レンタル30日 FP-12K	30,700	32,950										39	
62-3799-01-60	高速度ガス検知器 (メタン) XP-3140 レンタル5日 XP-3140 (メタン)	20,150	20,525	745	745									
62-3799-01-64	高速度ガス検知器 (メタン) XP-3140 レンタル30日 XP-3140 (メタン)	33,900	36,150										66	
62-3799-02-60	高速度ガス検知器 (水素) XP-3140 レンタル5日 XP-3140 (水素)	20,150	20,525	745	745									
62-3799-02-64	高速度ガス検知器 (水素) XP-3140 レンタル30日 XP-3140 (水素)	33,900	36,150										66	
62-3799-03-60	高速度ガス検知器 CO2 中メタン XP-3140 レンタル5日 XP-3140 (CO2 中メタン)	20,150	20,525	745	745									
62-3799-03-64	高速度ガス検知器 CO2 中メタン XP-3140 レンタル30日 XP-3140 (CO2 中メタン)	33,900	36,150										66	
62-3799-04-60	高速度ガス検知器 (CO2) XP-3140 レンタル5日 XP-3140 (CO2)	20,150	20,525	745	745									
62-3799-04-64	高速度ガス検知器 (CO2) XP-3140 レンタル30日 XP-3140 (CO2)	33,900	36,150								124		66	
62-3799-05-60	高速度ガス検知器 (ヘリウム) レンタル5日 XP-3140 (He)	23,200	23,725	745	745									
62-3799-05-64	高速度ガス検知器 (ヘリウム) レンタル30日 XP-3140 (He)	42,200	45,350										66	
62-3799-06-60	高速度ガス検知器 (アルゴン) レンタル5日 XP-3140 (Ar)	18,150	18,525	745	745									
62-3799-06-64	高速度ガス検知器 (アルゴン) レンタル30日 XP-3140 (Ar)	31,900	34,150										66	
62-4128-68-60	ベーン式防風風速計 レンタル5日 HFA-E-40	53,500	54,700	772	772									
62-4128-71-64	メモリー電磁流向往流計 レンタル30日 INFINITY-EM	173,600	186,650										45	
62-4128-89-60	土壌水分計 レンタル5日 PHT3000	14,550	14,850	716	716									
62-4129-01-60	蛍光X線分析計 (合金) レンタル5日 DELTA DP-2000-CC	551,150	564,725	874	874									
62-4129-01-64	蛍光X線分析計 (合金) レンタル30日 DELTA DP-2000	1,054,900	1,136,350										53	
62-4129-02-60	蛍光X線分析計 (合金・土壌・貴金) レンタル5日 DELTA DP-2000	549,950	563,525	874	874									
62-4129-02-64	蛍光X線分析計 (合金・土壌・貴金) レンタル30日 DELTA DP-2000	1,047,700	1,129,150										53	
62-4129-03-60	蛍光X線分析計 (合金・土壌) レンタル5日 DELTA DP-2000	551,150	564,725	874	874									
62-4129-03-64	蛍光X線分析計 (合金・土壌) レンタル30日 DELTA DP-2000	1,054,900	1,136,350										53	
62-4129-04-60	蛍光X線分析計 (合金) レンタル5日 DELTA DP-2000	550,550	564,125	874	874									
62-4129-04-64	蛍光X線分析計 (合金) レンタル30日 DELTA DP-2000	1,051,300	1,132,750								121		53	
62-4132-02-64	テクノスター レンタル30日 R-2000NO	73,900	79,750										47	
62-9213-55	防災備宅支援セット BR-922	4,200	4,670	3052	3052									
62-9970-51	コードレス乾燥機 (AC-DC両用) CL-70	46,500	52,000	1601	1601	912								
63-1202-77	セミアutomat びん バイオニアシリーズ 820g PKX85JP	312,800	322,300	476	476									
63-1202-93	分析天びん バイオニアシリーズ 820g PKX84JP	171,600	183,400	476	476									
63-1202-96	分析天びん バイオニアシリーズ 220g PKX23JP	102,200	105,400	476	476									
63-1203-01	上皿天びん バイオニアシリーズ 3200g PKX302JP	114,600	118,200	477	477									
63-1206-93	サニタリーバーカー SL BK-SMA-5	29,700	35,700	2069	2069									
63-1288-95	メジウス型検拌羽根 R3000.1	62,700	72,000	212	212									
63-1288-96	メジウス型検拌羽根 R3000.1	66,100	76,100	212	212									
63-1288-97	スバイラル型検拌羽根 R3003	50,700	58,400	212	212									
63-1288-98	スバイラル型検拌羽根 R3003.1	72,700	83,600	212	212									
63-1288-99	スバイラル型検拌羽根 R3003.2	93,100	107,000	212	212									
63-1289-01	ブレード型検拌羽根 R3004	44,000	50,700	212	212									
63-1289-02	ブレード型検拌羽根 R3004.1	60,900	70,000	212	212									
63-1289-03	ブレード型検拌羽根 R3004.2	77,900	89,600	212	212									
63-1871-52-60	充電式電解法拡散式酸素モニター レンタル5日 O2G-EM-010K	28,750	27,350			2065								
63-2571-70	シグナルスコーパー IKA myPulse	53,000	60,000	237	237									
63-3264-15	AC125V/15A/20m コードリール (防雨 アース付) EA815BF-20A	12,300	14,100	2539	2539									
63-3264-16	AC125V/15A/30m コードリール (防雨 アース付) EA815BF-30A	15,200	17,600	2539	2539									
6-346-01	CS線粒 1000個入 CS-13	33,500	38,600	2167	2167									
6-346-02	CS線粒 1000個入 CS-16	36,000	41,300	2167	2167									
6-346-03	CS線粒 1000個入 CS-19	39,700	45,600	2167	2167									
6-346-04	CS線粒 1000個入 CS-23	44,900	51,600	2167	2167									
6-346-05	CS線粒 1000個入 CS-25	50,000	57,500	2167	2167									
6-346-06	CS線粒 1000個入 CS-28	58,000	66,700	2167	2167									
6-346-07	CS線粒 1000個入 CS-32	87,000	100,000	2167	2167									
6-346-08	CS線粒 500個入 CS-45	86,000	75,900	2167	2167									
6-346-09	CS線粒 500個入 CS-53	68,000	75,900	2167	2167									
63-5376-72-64	ホーブル超音波流量計 (小型センサ) レンタル30日 UEP-20	185,700	189,650										45	
63-5376-74-60	フェーズドアレイ超音波探傷器 レンタル5日 EPOCH1000	241,850	247,550	875	875									
63-5376-74-64	フェーズドアレイ超音波探傷器 レンタル30日 EPOCH1000	453,100	487,300										55	
63-5376-76-64	超音波試験機 パンジトラボ+ レンタル30日 Pundit lab+	145,000	159,850										55	
63-5376-81-64	亀裂深度計 レンタル30日 RMQ4015	183,600	201,600										56	
63-5376-82-60	輝度計 レンタル5日 LS-110	40,100	41,000	762	762									
63-5376-82-64	輝度計 レンタル30日 LS-110	73,600	79,000										56	
63-5376-92-60	工業用ビデオスコープ レンタル5日 IPLEX FX φ6.0mm 3.5m	444,100	451,600								123			
63-5376-92-64	工業用ビデオスコープ レンタル30日 IPLEX FX φ6.0mm 3.5m	737,600	782,600										64	
63-5534-67	攪拌機 Eurostar400 digital	550,000	627,000	210	210									
63-5534-68	攪拌機 Eurostar400 control	670,000	754,000	210	210									
63-5535-10	循環式恒温水槽 RCS basic	822,000	834,000	107	107									
63-5535-11	循環式恒温水槽 RCS control	989,000	1,014,000	107	107									
63-5535-18	ロータリーエバポレーター RV10 auto pro V	1,486,000	1,672,000	1721	1721									
63-5535-19	ロータリーエバポレーター RV10 auto pro V-C	1,510,000	1,735,000	1721	1721									
63-5535-47	トルク計測器 Starviz 200-2.5 control	950,000	1,100,000	210	210									
63-5535-88	ホモジナイザー (分散機) T25 easy clean control	400,000	470,000	298	298									
63-5535-89	T 25 easy clean control S2SEC-T-C-18G-ST	245,000	276,000	299	299									
63-5535-90	ミル IKA MultiDrive basic	468,000	537,000	308	308									
63-5535-91	粘度計 ROTAVISC lo-vi complete	466,000	510,000	836	836									
63-5535-92	粘度計 0025008351	466,000	510,000	836	836									
63-5535-93	粘度計 ROTAVIS hi-vilcomplete	466,000	510,000	836	836									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	数値2024 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タログ 頁	産業用実用 品パンフ 頁
7-2646-03	口あたりやさしいスプーン レギュラー ブルー KU-02B	700	750									30		
7-2647-01	口あたりやさしいスプーン 大(ラージ) ピンク KU-03P	900	980									30		
7-2647-02	口あたりやさしいスプーン 大(ラージ) イエロー KU-03Y	900	980									30		
7-2647-03	口あたりやさしいスプーン 大(ラージ) ブルー KU-03B	900	980									30		
7-2662-01	口あたりやさしいスプーン ー体型・レギュラー ピンク KU-04P	1,000	1,050									30		
7-2662-02	口あたりやさしいスプーン ー体型・レギュラー イエロー KU-04Y	1,000	1,050									30		
7-2662-03	口あたりやさしいスプーン ー体型・レギュラー ブルー KU-04B	1,000	1,050									30		
7-2663-01	口あたりやさしいスプーン ー体型・大 ピンク KU-05P	1,200	1,250									30		
7-2663-02	口あたりやさしいスプーン ー体型・大 イエロー KU-05Y	1,200	1,250									30		
7-2663-03	口あたりやさしいスプーン ー体型・大 ブルー KU-05B	1,200	1,250									30		
7-2664-01	口あたりやさしいスプーン ー体深型・小 ピンク KU-06P	1,050	1,100									30		
7-2664-02	口あたりやさしいスプーン ー体深型・小 イエロー KU-06Y	1,050	1,100									30		
7-2664-03	口あたりやさしいスプーン ー体深型・小 ブルー KU-06B	1,050	1,100									30		
7-2665-01	口あたりやさしいスプーン ー体深型・大 ピンク KU-07P	1,200	1,250									30		
7-2665-02	口あたりやさしいスプーン ー体深型・大 イエロー KU-07Y	1,200	1,250									30		
7-2665-03	口あたりやさしいスプーン ー体深型・大 ブルー KU-07B	1,200	1,250									30		
7-288-01	ブラグ付二方コック(バレルックス(R) 硝子管) 3.5×6	4,750	5,470	2322	2322									
7-288-02	ブラグ付二方コック(バレルックス(R) 硝子管) 5×8	4,750	5,470	2322	2322									
7-288-03	ブラグ付二方コック(バレルックス(R) 硝子管) 7×10	6,320	7,270	2322	2322									
7-288-04	ブラグ付二方コック(バレルックス(R) 硝子管) 9×12	8,000	9,200	2322	2322									
7-288-05	ブラグ付三方コック(バレルックス(R) 硝子管) 3.5×6	6,670	7,680	2322	2322									
7-288-06	ブラグ付三方コック(バレルックス(R) 硝子管) 5×8	6,670	7,680	2322	2322									
7-288-07	ブラグ付三方コック(バレルックス(R) 硝子管) 7×10	7,730	8,890	2322	2322									
7-288-08	ブラグ付三方コック(バレルックス(R) 硝子管) 9×12	9,000	10,400	2322	2322									
7-3188-22	バルスオキシメーター マイティサット マルチN S9133	50,000	63,000				719							
7-3399-01	長尺シーラー 2.8×600mm	35,000	44,400	2502	2502	1510								
7-3399-11	長尺シーラー 消耗品セット	2,600	3,330	2502	2502	1510								
7-3432-01	卓上クリーンベンチ (殺菌灯付き) HCB-900UV	594,000	609,000	1130	1130									
7-3432-02	卓上クリーンベンチ (殺菌灯付き) HCB-1200UV	703,000	720,000	1130	1130									
7-3432-03	卓上クリーンベンチ (殺菌灯付き) HCB-900UVG	599,000	615,000	1130	1130									
7-3432-04	卓上クリーンベンチ (殺菌灯付き) HCB-1200UVG	708,000	725,000	1130	1130									
7-3902-01	Xホルド M サイズ WUX-M4131	15,000	18,000			1190								
7-3902-02	Xホルド L サイズ WUX-M132	15,000	18,000			1190								
7-3903-01	フェミクッション スターターキットミニ I WUF-M222	19,000	21,000			1037								
7-3903-02	フェミクッション スターターキットミニ II WUF-M223	19,000	21,000			1037								
7-3903-03	フェミクッション スターターキットミニ III WUF-M224	19,000	21,000			1037								
7-3903-04	フェミクッション スターターキットミニ I6くらぐ WUF-M422	19,000	21,000			1037								
7-3903-05	フェミクッション スターターキットミニ II6くらぐ WUF-M423	19,000	21,000			1037								
7-3903-06	フェミクッション スターターキットミニ III6くらぐ WUF-M424	19,000	21,000			1037								
7-3903-11	フェミクッション スターターキットミニ 使い捨てホルダー WUF-H301	3,000	3,500			1037								
7-4725-02	真空採血管 VAGUETTE 凝固促進剤/分離剤入り プルキャップ 5mL	2,500	3,500			1411								
7-4725-03	真空採血管 VAGUETTE 凝固促進剤/分離剤入り PREMIUM(赤) 5mL	2,500	3,500			1411								
7-4725-04	真空採血管 VAGUETTE 凝固促進剤/分離剤入り PREMIUM(黄) 5mL	2,500	3,500			1411								
7-4725-05	真空採血管 VAGUETTE EDTA-2K プルキャップ 2mL 1箱(50本入)	2,000	3,000			1411								
7-4725-06	真空採血管 VAGUETTE EDTA-2K PREMIUM 2mL 1箱(50本入)	2,000	3,000			1411								
7-4725-07	真空採血管 VAGUETTE 32%クエン酸ナトリウム PREMIUM(青) 1.8mL 1箱(50本入)	2,000	3,000			1411								
7-4725-08	真空採血管 VAGUETTE 32%クエン酸ナトリウム PREMIUM(黒) 1.8mL 1箱(50本入)	2,000	3,000			1411								
7-4725-10	真空採血管 VAGUETTE フッ化ナトリウム/シシウム酸カリウム PREMIUM 2mL 1箱(50本入)	2,000	3,000			1411								
7-4725-21	真空採血管 VAGUETTE ホルダー 1箱(100個入)	5,200	6,720			1411								
7-4725-31	真空採血管 VAGUETTE 凝固促進剤/分離剤入り プルキャップ 8mL 455211	2,500	3,500			1411								
7-5000-01	卓上型2層速超音波洗浄器 280×208×245mm VS-D100	165,000	192,000	2653	2653									
7-512-16	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ17-05	25,200	27,710	2396	2396									
7-512-17	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ20-05	34,600	38,000	2396	2396									
7-512-21	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ03-30	12,800	14,040	2396	2396									
7-512-22	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ05-15	12,100	13,190	2396	2396									
7-512-23	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ10-05	11,900	13,070	2396	2396									
7-512-24	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ14-05	11,880	13,070	2396	2396									
7-512-25	ePTFEガスクケット (PTFE製) RJ07-15	11,880	14,040	2396	2396									
7-571-02	グライシシーバ(本付き段ボールベッド) ひらいてボン カーテンカバー付 M-2200	17,000	18,000			564								
7-6238-01	電動鼻水吸引器 ELENOA 0657777	24,200	29,600			1166								
7-6360-01	病院用タップ 商用電源用 白 MK245	22,000	24,000			1233								
7-6360-02	病院用タップ 一般非常電源用 赤 MK245R	22,000	24,000			1233								
7-6763-01	スリッパ(抗菌ノーブル) ブラウン 1足	850	940			2033								
7-6763-02	スリッパ(抗菌ノーブル) グリーン 1足	850	940			2033								
7-6763-03	スリッパ(抗菌ノーブル) ブルー 1足	850	940			2033								
7-6763-51	スリッパ(抗菌ノーブル) ブラウン(巻用) 1足(6足入)	4,350	4,800			2033								
7-6763-52	スリッパ(抗菌ノーブル) グリーン(巻用) 1足(6足入)	4,350	4,800			2033								
7-6763-53	スリッパ(抗菌ノーブル) ブルー(巻用) 1足(6足入)	4,350	4,800			2033								
7-6934-01	アズプロミニスケール 2200g ACX221	9,080	9,510	477	477	778								
7-6934-02	アズプロミニスケール 2200g ACX220	9,080	9,510			778								
7-6934-03	アズプロミニスケール 5200g ACX5200	10,600	11,100			778								
7-6934-11	アズプロミニスケール AOアダプター 30333870	6,200	6,450			778								
7-7523-11	レスピセーフバンド 00214D00	2,400	2,500			960								
78-0015-70	11.1x380mm チューブブラシ(ナイロ)製 EA109S-14	600	640	2691	2691									
78-0015-71	12.7x380mm チューブブラシ(ナイロ)製 EA109S-15	620	670	2691	2691									
78-0015-92	8.0x178mm チューブブラシ(真鍮製) EA109SB-4	570	620	2691	2691									
78-0015-94	11.1x200mm チューブブラシ(真鍮製) EA109SB-2	610	660	2691	2691									
7-8057-01	輸液速度シール 2000枚入	50,000	60,000			244								
7-809-01-80	キバリスケンサチライザー レンタ5日 AOT-ST	26,850	29,050			2069								
7-810-01-80	やわらかセンサー レンタ5日	114,000	116,775			2069								
7-8675-01	シリコンランダムマット KM-01	2,300	2,500									33		
7-8698-01	SUDチタン指輪指輪用スプーン SIU-02	1,200	1,300									31		
7-8742-01	HouseLab ストッキング本切りネット 膝丈口・三角コーナー兼用 大容量 100枚	415	500									67		
7-8801-01	電磁調理器対応炊飯 ジュノー片手鍋18cm	4,300	4,800			68								
7-8801-02	電磁調理器対応炊飯 ジュノー両手鍋20cm	5,300	5,800			68								
7-8801-04	電磁調理器対応炊飯 ホイスルケトル2L	3,900	4,400			68								
7-8803-01	フレックスメタルスプーン 小 ピンク FM-01P	2,100	2,300			30								
7-8803-02	フレックスメタルスプーン 小 イエロー FM-01Y	2,100	2,300			30								
7-8803-03	フレックスメタルスプーン 小 ブルー FM-01B	2,100	2,300			30								
7-8804-01	フレックスメタルスプーン 先割れ・小 ピンク FM-02P	2,100	2,300			30								
7-8804-02	フレックスメタルスプーン 先割れ・小 イエロー FM-02Y	2,100	2,300			30								
7-8804-03	フレックスメタルスプーン 先割れ・小 ブルー FM-02B	2,100	2,300			30								
7-8805-01	フレックスメタルスプーン 大 ピンク FM-03P	2,200	2,400			30								
7-8805-02	フレックスメタルスプーン 大 イエロー FM-03Y	2,200	2,400			30								
7-8805-03	フレックスメタルスプーン 大 ブルー FM-03B	2,200	2,400			30								
7-8806-01	フレックスメタルスプーン 先割れ・大 ピンク FM-04P	2,200	2,400			30								
7-8806-02	フレックスメタルスプーン 先割れ・大 イエロー FM-04Y	2,200	2,400			30								
7-8806-03	フレックスメタルスプーン 先割れ・大 ブルー FM-04B	2,200	2,400			30								
7-8809-01	ビタッとシリコン皿 レッド PD-01	1,900	2,100			35								
7-8809-02	ビタッとシリコン皿 イエロー PD-02	1,900	2,100			35								
7-8809-03	ビタッとシリコン皿 ブルー PD-03	1,900	2,100			35								
7-8892-01	セキュラノンアルコール 殺菌 5本入 66800787	1,450	1,620			1396								
7-8892-02	セキュラノンアルコール 殺菌 50本入 66800711	9,500	10,640			1396								
7-8892-03	セキュラノンアルコール 殺菌 50本入 66800712	5,500	6,160			1396								
7-8892-04	セキュラノンアルコール 殺菌 1本入 66800872	1,800	2,020			1396								
7-8893-01	リムーブ 紙ナプキンタイプ 50枚入 403100	2,250	2,520			1396								
7-8893-02	リムーブ ポリesterタイプ 236mL 403300	3,570	4,000			1396								
7-8895-01	シカケア(シリコンジェルシート) 60×120mm 66250704	4,390	4,920			1390								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	欧創2024 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タ ロ グ 頁	感染症対策用 品パンフ 頁
7-8902-01	オプサイトフレキシフィックス 50mm×10m 66000040	3,060	3,430			1367						415		
7-8902-02	オプサイトフレキシフィックス 100mm×10m 66000041	5,310	5,950			1367						415		
7-8902-03	オプサイトフレキシフィックス 150mm×10m 66000035	7,140	8,000			1367						415		
7-8916-01	ハイトロンシムスハイト 50×50mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66800833	1,590	1,780			1382						419		
7-8916-02	ハイトロンシムスハイト 75×75mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66800834	1,950	2,180			1382						419		
7-8916-03	ハイトロンシムスハイト 100×100mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66800835	2,400	2,690			1382						419		
7-8916-04	ハイトロンシムスハイト 150×150mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66800840	3,390	6,040			1382						419		
7-8916-05	ハイトロンシムスハイト 55×120mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66800836	2,330	2,610			1382						419		
7-8916-06	ハイトロンシムスハイト 80×150mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66800837	3,570	4,000			1382						419		
7-8916-07	ハイトロンシムスハイト 100×200mm(病院で採用、ふんわりハイトの割がずとき痛くない・絆創膏)1箱(10枚入) 66801012	4,340	4,860			1382						419		
7-8917-01	セキュラPO(スケンケア・バリアー・ジェル) 70g 59431500	1,640	1,840			1398						414		
7-8917-02	セキュラPO(スケンケア・バリアー・ジェル) 159g 59431600	2,150	2,410			1398						414		
7-8918-01	セキュラDO(全身用保湿モイスチャークリーム) 114g 59432200	2,350	2,630			1398								
7-8919-01	セキュラML(全身用ローションタイプ保湿剤) ボンプ付 236mL 59433400	1,230	1,380			1750						414		
7-8919-02	セキュラML(全身用ローションタイプ保湿剤) 60mL 66800015	500	560			1750						414		
7-8920-02	セキュラOL(洗浄剤) 236mL 59430900	1,640	1,900			1912						118		
7-8924-01	オプサイトジェントルロール 25mm×5m 66801185	1,700	1,900			1367						415		
7-8924-02	オプサイトジェントルロール 50mm×5m 66801186	3,300	3,700			1367						415		
7-8924-03	オプサイトジェントルロール 100mm×5m 66801187	3,900	4,370			1367								
7-961-01	オプサイト インサイズ 100×125mm EOG減菌済 (個包装) 50枚入 4975	15,000	16,800			1595								
7-961-02	オプサイト インサイズ 150×210mm EOG減菌済 (個包装) 10枚入 4988	5,410	6,060			1595								
7-961-03	オプサイト インサイズ 300×210mm EOG減菌済 (個包装) 10枚入 4987	8,780	9,830			1595								
7-961-04	オプサイト インサイズ 450×210mm EOG減菌済 (個包装) 10枚入 4988	11,630	13,030			1595								
7-961-05	オプサイト インサイズ 450×480mm EOG減菌済 (個包装) 10枚入 4989	17,850	19,990			1595								
7-961-06	オプサイト インサイズ 560×770mm EOG減菌済 (個包装) 10枚入 4994	31,830	35,650			1595								
7-963-01	オプサイト クイックガード 40×50mm EOG減菌済 (個包装) 100枚入 66800781	6,000	6,720			1374						417		
7-963-02	オプサイト クイックガード 50×72mm EOG減菌済 (個包装) 100枚入 66800363	9,180	10,280			1374						417		
7-963-03	オプサイト クイックガード 80×100mm EOG減菌済 (個包装) 100枚入 66800782	12,500	14,000			1374						417		
7-963-04	オプサイト クイックガード 100×125mm EOG減菌済 (個包装) 50枚入 66800364	9,180	10,280			1374						417		
7-974-01	オプサイト Post-Op ビジブル(非菌毒性吸収パッド) 105×90mm EOG減菌済 (個包装) 20枚入 66800143	9,200	10,300			1382								
7-974-02	オプサイト Post-Op ビジブル(非菌毒性吸収パッド) 160×110mm EOG減菌済 (個包装) 20枚入 66800144	10,200	11,420			1382								
7-974-03	オプサイト Post-Op ビジブル(非菌毒性吸収パッド) 210×110mm EOG減菌済 (個包装) 20枚入 66800145	12,240	13,710			1382								
7-974-04	オプサイト Post-Op ビジブル(非菌毒性吸収パッド) 260×110mm EOG減菌済 (個包装) 20枚入 66800146	13,260	14,850			1382								
7-974-05	オプサイト Post-Op ビジブル(非菌毒性吸収パッド) 310×110mm EOG減菌済 (個包装) 20枚入 66800147	20,500	22,960			1382								
7-974-06	オプサイト Post-Op ビジブル(非菌毒性吸収パッド) 350×110mm EOG減菌済 (個包装) 20枚入 66800148	21,500	24,080			1382								
7-975-01	オプサイト ウンド 60×70mm EOG減菌済 100枚入 4628	19,890	22,280			1375								
7-975-02	オプサイト ウンド 100×120mm EOG減菌済 50枚入 4630	19,380	21,710			1375								
7-975-03	オプサイト ウンド 150×200mm EOG減菌済 10枚入 4631	6,630	7,430			1375								
7-975-04	オプサイト ウンド 120×250mm EOG減菌済 20枚入 4632	12,860	14,400			1375								
8-001-01	電波プログラムクロック PT202S	12,700	14,000									358		
8-1421-01	シリコンクリナーヌフーン M SC-02 M	750	800			229								
8-1421-02	シリコンクリナーヌフーン L SC-03 L	950	1,000			229								
8-2370-01	ゲジゲジ強力剤(ジヤーマー) MG-4800	34,000	48,000			771								
8-4699-01	除菌臭入レ・デュラール	5,600	6,550			173								
8-5513-01	カザマ式吸引鼻先 標準タイプ Aセット(幼児用) 10個入 49-320-11	30,000	36,000			1164								
8-5513-02	カザマ式吸引鼻先 標準タイプ Bセット(小児用) 10個入 49-320-12	30,000	36,000			1164								
8-5513-03	カザマ式吸引鼻先 標準タイプ Cセット(幼・小児用)×各5個入 49-320-13	30,000	36,000			1164								
8-5514-01	カザマ式吸引鼻先 GSタイプ Aセット(幼児用) 10個入 49-310-11	35,000	42,000			1164								
8-5514-02	カザマ式吸引鼻先 GSタイプ Bセット(小児用) 10個入 49-310-12	35,000	42,000			1164								
8-5514-03	カザマ式吸引鼻先 GSタイプ Cセット(幼・小児用)×各5個入 49-310-13	35,000	42,000			1164								
8-5661-01-60	真空法ガス採取器(北川式) レンタル5日 AP-20	8,900	8,975	719	719							131		
8-6371-01	シャワー用 車いす グリdeen KS12	103,000	111,000			1951						131		
8-6371-02	シャワー用 車いす イエロー KS12	103,000	111,000			1951						131		
8-6722-03	車いす(アルミ製) エレベーターリフト 経チェック NKA822-40ELB-M A9	84,500	89,000			1807						208		
8-6722-04	車いす(アルミ製) エレベーターリフト 経チェック NKA822-40ELB-M A11	84,500	89,000			1807						208		
8-6895-01	ウインドストーム検査カーポート(センサーロック方式) HKK-R	195,000	181,000			936								
8-7397-01	フレックスシリコンスフーン 小 FX-01	1,700	1,800			1864						30		
8-7397-02	フレックスシリコンスフーン 大 FX-02	1,900	2,000			1864						30		
8-7397-03	フレックスシリコンスフーク 大 FX-12	1,900	2,000			1864						30		
8-8122-01	ベルト付つり包帯 女性Mサイズ相当 16-2-1(S)	3,500	4,000			1055								
8-8122-02	ベルト付つり包帯 男性Mサイズ相当 16-2-2(M)	3,500	4,000			1055								
8-8122-03	ベルト付つり包帯 男性Lサイズ相当 16-2-3(L)	3,500	4,000			1055								
8-8122-04	ベルト付つり包帯 男性XLサイズ相当 16-2-4(XL)	3,500	4,000			1055								
8-8382-01	ビュラックス 600mL	590	640			363						396		
8-8382-02	ビュラックス 1800mL	1,280	1,380			363						396		
8-8382-03	ビュラックス SL	2,450	2,560			363						396		
8-8382-04	ビュラックス 18L	4,500	5,060			363						396		
89-0117-41	一次抗体 CaSPR/ Neuropilin IV 75-001	111,000	117,000	1780	1780									
89-0117-60	一次抗体 Neuropilin-1 75-160	96,000	101,000	1780	1780									
89-0118-27	一次抗体 Cav1.2 Ca2+ channel 75-257	96,000	101,000	1780	1780									
89-0120-58	一次抗体 Ankyrin-G (Staining) 75-146	111,000	117,000	1780	1780									
89-0120-64	一次抗体 GIT1 75-094	96,000	101,000	1780	1780									
89-0120-70	一次抗体 PSD-95 75-028	111,000	117,000	1780	1780									
89-0122-23	一次抗体 PARIS/ZNRF46 75-195	96,000	101,000	1780	1780									
89-0122-33	一次抗体 RGS14 75-170	111,000	117,000	1780	1780									
89-0122-64	一次抗体 Arl13b 75-287	111,000	117,000	1780	1780									
89-7417-46	一次抗体 GlnZC/NR2C (N42Z/18) 100uL 75-411	96,000	101,000	1780	1780									
89-7417-47	一次抗体 VSP/TPTE (N43Z/21) 100uL 75-485	96,000	101,000	1780	1780									
8-9849-11	大型吸引器 TAF-S	300,000	335,000			1441								
8-9849-12	大型吸引器 TAF-W	330,000	365,000			1441								
9-3008-01	カーボンファイバーピンセット 248CF	5,000	5,800	3383	3383									
9-3008-02	カーボンファイバーピンセット 259CF	5,000	5,800	3383	3383									
9-3008-03	カーボンファイバーピンセット 268CF	5,000	5,800	3383	3383									
9-3008-04	カーボンファイバーピンセット 248CF	7,600	9,000	3383	3383									
9-3008-05	カーボンファイバーピンセット 259CF	7,200	8,200	3383	3383									
9-5700-12	小型バキュームクリーナー 1袋(10個入) VFE3	4,900	5,390	3390	3390									
9-5700-21	バキュームクリーナーフィルター VFU3-68P	2,140	2,360	3390	3390									