

2024年1月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2024年2月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
感染症対策用品パンフレット

2024年2月1日

 **アズワン株式会社**

2024年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2016 頁	サニークー 2020 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タログ 頁	価格表対策 品パンフ 頁
0-1844-01	時計皿 (並貨) φ45mm 10枚入	1,530	2,190	2051	2051								
0-1844-02	時計皿 (並貨) φ60mm 10枚入	1,800	2,580	2051	2051								
0-1844-03	時計皿 (並貨) φ80mm 10枚入	2,200	3,150	2051	2051								
0-5739-01	プレート (使い捨て着脱用タイプ) 1箱 (100本入)	1,650	1,850			1929					150		
1-1272-01	フィルター・カードリッジ ミクロボア EUガード付 04EU-1SEG	5,800	8,400	1633	1633								
1-1272-02	フィルター・カードリッジ ミクロボア EUガード付 1EU-1SEG	5,800	7,400	1633	1633								
1-1272-03	フィルター・カードリッジ ミクロボア EUガード付 3EU-1SEG	5,800	7,400	1633	1633								
1-1272-04	フィルター・カードリッジ ミクロボア EUガード付 10EU-1SEG	5,800	7,400	1633	1633								
1-1273-01	フィルター・カードリッジ ミクロボア BCタイプ 1BC-1SE	27,400	28,700	1633	1633								
1-1273-02	フィルター・カードリッジ ミクロボア BCタイプ 2BC-1SE	20,500	21,700	1633	1633								
1-1273-03	フィルター・カードリッジ ミクロボア BCタイプ 4BC-1SE	20,500	21,700	1633	1633								
1-1650-01	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 8個入 UFC500308	8,170	8,400	1740	1740								
1-1650-02	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 24個入 UFC500324	20,600	21,200	1740	1740								
1-1650-03	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 96個入 UFC500396	60,200	62,400	1740	1740								
1-1650-04	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 500個入 UFC5003BK	224,000	230,000	1740	1740								
1-1651-01	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/1000NMWL) 8個入 UFC501008	8,170	8,400	1740	1740								
1-1651-02	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/1000NMWL) 24個入 UFC501024	20,600	21,200	1740	1740								
1-1651-03	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/1000NMWL) 96個入 UFC501096	60,200	61,900	1740	1740								
1-1651-04	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/1000NMWL) 500個入 UFC5010BK	224,000	230,000	1740	1740								
1-1652-01	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 8個入 UFC503008	8,170	8,470	1740	1740								
1-1652-02	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 24個入 UFC503024	20,600	21,200	1740	1740								
1-1652-03	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 96個入 UFC503096	60,200	61,900	1740	1740								
1-1653-01	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 8個入 UFC505008	8,170	8,400	1740	1740								
1-1653-02	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 24個入 UFC505024	20,600	21,200	1740	1740								
1-1653-03	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 96個入 UFC505096	60,200	61,900	1740	1740								
1-1653-04	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 500個入 UFC5050BK	224,000	230,000	1740	1740								
1-1654-01	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 8個入 UFC510008	8,170	8,400	1740	1740								
1-1654-02	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 24個入 UFC510024	20,600	21,200	1740	1740								
1-1654-03	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 96個入 UFC510096	60,200	61,900	1740	1740								
1-1654-04	通心式フィルターユニット (アミン)(R) ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 500個入 UFC5100BK	224,000	232,000	1740	1740								
1-2118-11-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV12201JP	55,000	56,300	502	502								
1-2118-12-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV14201JP	58,200	59,600	502	502								
1-2118-13-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV112000JP	65,900	67,500	502	502								
1-2118-17-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	54,400	55,700	502	502								
1-2784-21	安全シューズ FCP201 ブラック22.5 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-22	安全シューズ FCP201 ブラック23.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-23	安全シューズ FCP201 ブラック23.5 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-24	安全シューズ FCP201 ブラック24.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-25	安全シューズ FCP201 ブラック24.5 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-26	安全シューズ FCP201 ブラック25.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-27	安全シューズ FCP201 ブラック25.5 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-28	安全シューズ FCP201 ブラック26.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-29	安全シューズ FCP201 ブラック26.5 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-30	安全シューズ FCP201 ブラック27.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-31	安全シューズ FCP201 ブラック27.5 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-32	安全シューズ FCP201 ブラック28.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-2784-33	安全シューズ FCP201 ブラック29.0 FCP201-8090	8,900	10,000	2999	2999								
1-3022-51	アズビエポリミドテープ 19mm 14巻 COT130AS19	37,800	42,700						78				
1-3176-02	カートリッジ純水器 G-50	72,200	76,000	1620	1620		134						
1-3176-03	カートリッジ純水器 G-100	107,000	113,000	1620	1620			134					
1-3176-04	カートリッジ純水器 G-200	202,000	222,000	1620	1620			134					
1-3219-11	小型普通顕微鏡計 TYPE6230H	180,000	216,000	-	-								
1-3339-02-20	エコマノ一台はかり(SDシリーズ) 校正証明書付 SD75JP	57,120	58,200	516	516								
1-3401-09	チューブフィッティング PB10-03	690	760	2307	2307								
1-3875-01	放射線シールド 300×160×460 CT-2	28,600	38,200	1697	1697								
1-3875-03	放射線シールド 150×150×150 C-1	31,000	40,300	1697	1697								
1-3944-01	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～1050℃ φ8.0mm 300mm	11,600	12,000	575	575								
1-3944-02	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～1050℃ φ8.0mm 500mm	14,000	14,400	575	575								
1-3944-03	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～1050℃ φ8.0mm 1000mm	19,700	20,100	575	575								
1-3945-01	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～1000℃ φ6.4mm 300mm	11,100	11,500	575	575								
1-3945-02	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～1000℃ φ6.4mm 500mm	12,800	13,200	575	575								
1-3945-03	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～1000℃ φ6.4mm 1000mm	16,800	17,200	575	575								
1-3946-01	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～900℃ φ4.8mm 300mm	9,840	10,200	575	575								
1-3946-02	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～900℃ φ4.8mm 500mm	10,800	11,200	575	575								
1-3946-03	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～900℃ φ4.8mm 1000mm	14,000	14,400	575	575								
1-3947-01	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～750℃ φ3.2mm 300mm	9,360	9,720	575	575								
1-3947-02	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～750℃ φ3.2mm 500mm	10,400	10,800	575	575								
1-3947-03	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～750℃ φ3.2mm 1000mm	12,800	13,200	575	575								
1-3947-04	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～750℃ φ3.2mm×3000mm	26,400	26,800	575	575								
1-3950-01	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.6mm 300mm	9,360	9,720	575	575								
1-3950-02	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.6mm 500mm	10,400	10,800	575	575								
1-3950-03	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.6mm 1000mm	12,800	13,200	575	575								
1-3950-04	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.6mm×3000mm	14,700	15,100	575	575								
1-3963-01	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.0mm 300mm	9,360	9,720	575	575								
1-3963-02	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.0mm 500mm	10,400	10,800	575	575								
1-3963-03	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.0mm 1000mm	12,800	13,200	575	575								
1-3963-04	KSシリーズ熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0～700℃ φ1.0mm×3000mm	14,000	14,400	575	575								
1-4539-01	時計皿 (並貨) φ75mm 10枚入	1,900	2,720	2051	2051								
1-4539-02	時計皿 (並貨) φ90mm 10枚入	2,170	3,100	2051	2051								
1-4539-03	時計皿 (並貨) φ105mm 10枚入	2,800	4,000	2051	2051								
1-4539-04	時計皿 (並貨) φ120mm 10枚入	3,050	4,360	2051	2051								
1-4539-05	時計皿 (並貨) φ150mm 10枚入	4,980	7,120	2051	2051								
1-4821-01	アズビエハンドクリーナー (強粘着ローラー部静電気対策済) 赤 PHC-SR	7,940	9,000						71				
1-5197-01	送風定速乾燥器堅牢タイプ FC-1000	1,136,000	1,500,000	46	46								
1-5197-02	送風定速乾燥器堅牢タイプ FC-2000	1,670,000	2,200,000	46	46								
1-5197-12	送風定速乾燥器堅牢タイプ用 予備網板 FC-2000	49,500	84,000	46	46								
1-5305-12	熱線式風速計 testo 425 0563 0425	78,000	68,000	-	-								
1-5774-31-20	コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP	27,900	28,300	507	507								
1-5774-34-20	コンパクト天秤 校正証明書付 CR821JP	32,300	32,900	507	507								
1-6239-11	ストップウォッチ SVAE301	10,000	11,000	2530	2530								
1-6556-11	デジタル塩分濃度計 YK-31SA	27,500	29,800	-	-								
1-6744-11	M型標準ノギス GVC-20KD	7,900	8,700	893	893								
1-6744-12	M型標準ノギス GVC-19KD	5,900	6,500	893	893								
1-6744-13	M型標準ノギス GVC-30KD	13,000	14,300	893	893								
1-6890-01	ステリカップ-GP 150mL 1箱 (12個入) S2GPU01RE	20,700	21,200	1656	1656								
1-6890-02	ステリカップ-GP 250mL 1箱 (12個入) S2GPU02RE	23,600	24,200	1656	1656								
1-6890-03	ステリカップ-GP 500mL 1箱 (12個入) S2GPU05RE	34,400	35,300	1656	1656								
1-6890-04	ステリカップ-GP 1000mL 1箱 (12個入) S2GPU11RE	43,700	44,800	1656	1656								
1-6893-02	33mmマイレクス 0.8μm(EOG)1箱 (50個入) SLAAR33SS	19,200	20,100	1672	1672								
1-6893-04	33mmマイレクス 0.22μm(γ線)1箱 (50個入) SLGPR33RS	19,700	20,600	1672	1672								
1-6893-06	33mmマイレクス 0.22μm(EOG)1箱 (50個入) SLGSR33SS	16,100	16,800	1672	1672								

2024年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンシアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2016 頁	サニーブーズ 2020 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	産業面対策用 品バンプ 頁
3-5952-01	クリーンルーム用導電チップ リング付き FRP-SCSR	62,800	69,500		3350								
3-5952-02	クリーンルーム用導電チップ リング無し FRP-SCS	59,300	66,600		3350								
3-6039-01	標準外側マイクロメータ 測定範囲: 0~25mm MC105-25	6,300	7,000								78		
3-6039-02	標準外側マイクロメータ 測定範囲: 25~50mm MC105-50	9,700	10,800								78		
3-6039-03	標準外側マイクロメータ 測定範囲: 50~75mm MC105-75	10,600	12,000								78		
3-6039-04	標準外側マイクロメータ 測定範囲: 75~100mm MC105-100	12,400	14,000								78		
3-634-01-20	サーモグラフィ 校正証明書付 SGT	96,300	83,000	541	541								
3-8808-01	キットで学ぶ1 シリウス(電子回路学習キット) FPGAチャレンジャー入門編ALTERA版 AKE-1104S	28,000	42,900	2562	2562								
3-9272-01	台車用アース 引きずりタイプ 14000	1,850	1,890	3173	3173								
3-9361-01	静電アースコード 0.11m 3043S	1,610	1,630	3317	3317								
3-9361-02	静電アースコード 1.5m 3043	1,880	1,900	3317	3317								
3-9361-03	静電アースコード 4.5m 3040	2,390	2,410	3317	3317								
3-9391-01	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ1.6×200	14,400	14,800	575	575								
3-9391-05	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ3.2×200	12,000	12,400	575	575								
3-9391-09	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ4.8×500	16,400	16,800	575	575								
3-9391-12	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ1.6×300	15,600	16,000	575	575								
3-9391-13	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ1.6×500	17,800	18,200	575	575								
3-9391-14	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ3.2×200	10,800	11,200	575	575								
3-9391-16	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ3.2×500	14,200	14,600	575	575								
3-9391-17	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ4.8×200	12,800	13,200	575	575								
3-9391-18	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ4.8×300	14,000	14,400	575	575								
3-9718-01	精密バイス 0.15kg FT-VJ10	49,000	56,000	901	901								
3-9718-02	精密バイス 0.5kg FT-VLW10	141,000	162,000	901	901								
3-9718-03	精密バイス 0.25kg FT-VW20SUS	29,000	33,000	901	901								
3-9718-04	精密バイス 0.25kg FT-VW20SUS-1	27,000	31,000	901	901								
3-9718-05	精密バイス 0.5kg FT-VSU10	65,000	74,000	901	901								
3-9718-06	精密バイス 1kg FT-VSU15	80,000	92,000	901	901								
3-9718-07	精密バイス 0.27kg FT-DSU20	68,000	78,000	901	901								
3-9718-08	精密バイス 0.65kg FT-DSU30	80,000	92,000	901	901								
3-9718-09	精密バイス 0.9kg FT-DSU40	91,000	104,000	901	901								
3-9718-10	精密バイス 1.6kg FT-DSU50	111,000	127,000	901	901								
3-9718-11	精密バイス 0.9kg FT-PMV30	84,000	96,000	901	901								
3-9718-12	精密バイス 0.93kg FT-PMV30F	90,000	103,000	901	901								
3-9718-13	精密バイス 4.2kg FT-DSU80	137,000	157,000	901	901								
3-9718-14	精密バイス 0.5kg FT-VE30	68,000	78,000	901	901								
3-9718-15	精密バイス 0.7kg FT-VE50	77,000	88,000	901	901								
3-9718-16	精密バイス 1kg FT-VR40	101,000	116,000	901	901								
3-9718-17	精密バイス 1.1kg FT-VK35	101,000	116,000	901	901								
3-9718-18	精密バイス 1kg FT-VSP50	163,000	187,000	901	901								
4-1126-01	サニスベック粉末培地 標準寒天・顆粒	6,000	6,600	1378	1378			46					
4-1126-02	サニスベック粉末培地 デンキシコロート寒天・顆粒	5,100	5,600	1378	1378			46					
4-1126-03	サニスベック粉末培地 マンニット食塩・顆粒	4,300	5,000	1378	1378			46					
4-1126-04	サニスベック粉末培地 SCD寒天・顆粒	6,200	6,700	1378	1378			46					
4-1126-05	サニスベック粉末培地 ポテトデキストロス・顆粒	5,600	6,700	1378	1378			46					
4-1126-07	サニスベック粉末培地 TCBS寒天・顆粒	4,500	5,700	1378	1378			46					
4-1126-09	サニスベック粉末培地 EMB寒天・顆粒	5,600	6,500	1378	1378			46					
4-1126-10	サニスベック粉末培地 ECブイヨン・顆粒	5,100	6,000	1378	1378			46					
4-1127-51	サニスベック生培地 標準寒天 100枚入	7,200	8,500	1381	1381			47					
4-1127-52	サニスベック生培地 デンキシコロート寒天 100枚入	9,000	10,200	1381	1381			47					
4-1127-53	サニスベック生培地 卵黄加マンニット食塩寒天 100枚入	7,800	9,100	1381	1381			47					
4-1127-54	サニスベック生培地 CP加ポテトデキストロス寒天 100枚入	7,800	9,100	1381	1381			47					
4-1127-55	サニスベック生培地 SCD寒天 100枚入	7,800	9,100	1381	1381			47					
4-1194-01	ステリカップ-HV 100mL 1箱(12個入) SZHVU11RE	44,900	46,000	1656	1656								
4-1342-02	ビュースポート コバルガラス ICF70 vp7032g	18,400	32,400	469	469								
4-1343-02	ビュースポート 合成石英 ICF70 vp7032a	54,000	83,600	469	469								
4-1344-02	ビュースポート サファイヤ ICF70 vp7032a	70,000	114,000	469	469								
4-1438-01	ニトリル使いきり手袋(モデルロープ) ホワイト S 1箱(100枚入) No.991	3,400	1,800	2889	2889								
4-1438-02	ニトリル使いきり手袋(モデルロープ) ホワイト S 1箱(100枚入) No.991	3,400	1,800	2889	2889								
4-1438-03	ニトリル使いきり手袋(モデルロープ) ホワイト M 1箱(100枚入) No.991	3,400	1,800	2889	2889								
4-1438-04	ニトリル使いきり手袋(モデルロープ) ホワイト L 1箱(100枚入) No.991	3,400	1,800	2889	2889								
4-2572-01	高純度アルミナ型するつば 5mL HACHF-5	1,280	1,400	2246	2246								
4-2572-04	高純度アルミナ型するつば 50mL HACHF-50	2,580	3,220	2246	2246								
4-2572-05	高純度アルミナ型するつば 100mL HACHF-100	3,980	4,880	2246	2246								
4-2946-01	オートラボジャッキ リフト240 11220	550,000	628,000	2200	2200								
4-3004-01-20	電波時計(注意喚起シール付) 安全 校正証明書付 ZS251W	25,000	27,500	2533	2533								
4-3004-02-20	電波時計(注意喚起シール付) 整理 校正証明書付 ZS251W	25,000	27,500	2533	2533								
4-3004-03-20	電波時計(注意喚起シール付) 卓機 校正証明書付 ZS251W	25,000	27,500	2533	2533								
4-304-01	ノイズフィルタ RSEN-2003	2,380	3,090	3398	3398								
4-304-02	ノイズフィルタ RSEN-2003D	2,810	3,680	3398	3398								
4-304-03	ノイズフィルタ RSEN-2006	2,540	2,750	3398	3398								
4-304-04	ノイズフィルタ RSEN-2006D	2,920	3,820	3398	3398								
4-304-05	ノイズフィルタ RSEN-2010	2,650	3,470	3398	3398								
4-304-06	ノイズフィルタ RSEN-2010D	3,020	3,940	3398	3398								
4-304-07	ノイズフィルタ RSEN-2016	2,700	3,540	3398	3398								
4-304-08	ノイズフィルタ RSEN-2016D	3,130	3,380	3398	3398								
4-304-09	ノイズフィルタ RSEN-2020	2,860	3,730	3398	3398								
4-304-10	ノイズフィルタ RSEN-2020D	3,240	3,530	3398	3398								
4-306-01	ノイズフィルタ RTEN-5006	6,260	8,190	3413	3413								
4-306-02	ノイズフィルタ RTEN-5006D	6,800	7,790	3413	3413								
4-306-03	ノイズフィルタ RTEN-5010	6,430	8,370	3413	3413								
4-306-04	ノイズフィルタ RTEN-5010D	6,910	7,820	3413	3413								
4-306-05	ノイズフィルタ RTEN-5020	7,510	9,820	3413	3413								
4-306-06	ノイズフィルタ RTEN-5020D	7,990	8,640	3413	3413								
4-306-07	ノイズフィルタ RTEN-5030	8,210	10,800	3413	3413								
4-306-08	ノイズフィルタ RTEN-5030D	8,690	9,210	3413	3413								
4-306-09	ノイズフィルタ RTEN-5040	12,740	13,400	3413	3413								
4-306-10	ノイズフィルタ RTEN-5050	14,310	14,600	3413	3413								
4-3922-01	ガス検知モジュール GT-HD	49,800	58,300	743	743								
4-3922-02	ガス検知モジュール GT-MT	49,800	58,300	743	743								
4-3922-03	ガス検知モジュール GT-PP	49,800	58,300	743	743								
4-3922-04	ガス検知モジュール GT-ET	49,800	58,300	743	743								
4-3922-05	ガス検知モジュール GT-CO	49,800	58,300	743	743								
4-3922-06	ガス検知モジュール GT-HS	49,800	58,300	743	743								
4-3922-07	ガス検知モジュール GT-SD	59,800	70,000	743	743								
4-3922-08	ガス検知モジュール GT-HC	59,800	70,000	743	743								
4-3922-09	ガス検知モジュール GT-CL	59,800	70,000	743	743								
4-3922-10	ガス検知モジュール GT-AN	49,800	58,300	743	743								
4-3922-11	ガス検知モジュール GT-O2-L	49,800	58,300	743	743								
4-3922-12	ガス検知モジュール GT-O2-H	49,800	58,300	743	743								
4-409-01-60	サーマルサイクラー校正器 DRIFTCOON System(1回) レンタル3日	48,000	70,000	1718	1718								
4-4200-01	ケミカルスプレー ベースストプレー	3,610	3,700	2436	2436							51	
4-4200-02	ケミカルスプレー MEベースストプレー	2,510	2,600	2436	2436								
4-4200-03	ケミカルスプレー アドモスAS-O3スプレー	1,680	1,710	2436	2436								
4-4200-04	ケミカルスプレー DM-100スプレー	3,510	3,540	2436	2436								
4-4357-01	ガラス専用クリーナー 16-090	750	860	2551	2551								
4-4729-02	安全メガネ・ゴーグルアクセサリ レンズクリーナー	930	560	2861	2861								
4-4729-03	安全メガネ・ゴーグルアクセサリ レンズ用ティッシュ	560	1,000	2861	2861								
4-4729-04	安全メガネ・ゴーグルアクセサリ セミハードケース/スベクトル用	1,070	1,120	2861	2861								
4-4729-05	安全メガネ・ゴーグルアクセサリ セミハードケース/ゴーグル用	1,280	1,340	2861	2861								
4-4729-11	安全メガネ・ゴーグル用アクセサリ 曇り止めキット PACFAR3	1,700	1,770	-	-								
5-5600-11	電磁ふるい振とう機 湿式用顕部蓋(ふるい用)	156,000	173,000	353	353								
5-5600-13	ふるい振とう機湿式用受皿(ふるい用)	77,200	85,800	353	353								

2024年2月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーマーズ 2016 頁	サニーマーズ 2020 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタク グ 頁	価格表対策用 品パンフ 頁
5-5600-42	電磁ふらい撮とう機 AC100～120V pro		583,000	641,000	353	353								
5-5600-43	電磁ふらい撮とう機 AC100～120V BASIC		425,000	470,000	353	353								
5-5600-51	電磁ふらい撮とう機 AC200～240V spartan		455,000	502,000	353	353								
5-5600-52	電磁ふらい撮とう機 AC200～240V pro		583,000	641,000	353	353								
5-5600-53	電磁ふらい撮とう機 AC200～240V BASIC		425,000	470,000	353	353								
61-0195-10	Milieu-AP AP20 prefer 50mm non-ster 10/PK 10PK SLAP05010		18,300	19,400	1667	1667								
61-0197-21	ステリカップ GV 150mL 12冊入 SZGVU01RE		20,600	21,100	1656	1656								
61-0197-22	ステリカップ HV 150mL 12冊入 SZHVU01RE		20,700	21,200	1656	1656								
61-0198-02	ステリカップ GV 250mL 12冊入 SZGVU02RE		23,000	23,600	1656	1656								
61-0198-60	ステリカップ HV 250mL 12冊入 SZHVU02RE		24,300	24,900	1656	1656								
61-0198-61	ステリカップ VP 250mL 12冊入 SZVPU02RE		24,100	24,700	1656	1656								
61-0201-98	ステリカップ GV 500mL 12冊入 SZGVU05RE		33,500	34,300	1656	1656								
61-0202-15	ステリカップ HV 500mL 12冊入 SZHVU05RE		23,940	25,100	1656	1656								
61-0204-41	ステリカップ GV 1000/1000mL 12冊入 SZGVU11RE		43,400	44,500	1656	1656								
61-0204-55	ステリカップ VP 1000mL 12冊入 SZVPU11RE		44,600	45,700	1656	1656								
6-126-01	ジストフッター (φ14～40mm口径対応) 4サイズセット		3,800	4,600	2045	2045								
61-6423-59	bulle 完全メガネ クリアレンズ 10本入 カープ 1653801A		10,700	11,200			451							
62-1630-43	静電気放散性ウェアカバー(グリーン)ルーム用 07201		14,180	17,020	3179	3179								
62-1630-80	静電気放散性ウェアカバー ESD保護区域用 07200		12,560	16,330	3179	3179								
62-9959-90	KSJ-ス熱電対(SUS316タイプ) φ1.0×5000mm K-316-1.0-5000		16,600	17,000	573	573								
62-9959-91	KSJ-ス熱電対(SUS316タイプ) φ1.0×10000mm K-316-1.0-10000		27,700	28,100	573	573								
62-9959-92	KSJ-ス熱電対(SUS316タイプ) φ1.6×5000mm K-316-1.6-5000		16,100	16,500	573	573								
62-9959-93	KSJ-ス熱電対(SUS316タイプ) φ1.6×10000mm K-316-1.6-10000		27,200	27,600	573	573								
62-9959-94	KSJ-ス熱電対(SUS316タイプ) φ3.2×5000mm K-316-3.2-5000		23,800	24,200	573	573								
62-9959-95	KSJ-ス熱電対(SUS316タイプ) φ3.2×10000mm K-316-3.2-10000		39,900	40,300	573	573								
62-9959-96	KSJ-ス熱電対(インコネルタイプ) φ1.0×5000mm K-INCO-1.0-5000		19,300	19,700	573	573								
62-9959-97	KSJ-ス熱電対(インコネルタイプ) φ1.0×10000mm K-INCO-1.0-10000		33,200	33,600	573	573								
62-9959-98	KSJ-ス熱電対(インコネルタイプ) φ1.6×5000mm K-INCO-1.6-5000		18,800	19,200	573	573								
62-9959-99	KSJ-ス熱電対(インコネルタイプ) φ1.6×10000mm K-INCO-1.6-10000		32,700	33,100	573	573								
62-9960-01	KSJ-ス熱電対(インコネルタイプ) φ3.2×5000mm K-INCO-3.2-5000		30,500	30,900	573	573								
62-9960-02	KSJ-ス熱電対(インコネルタイプ) φ3.2×10000mm K-INCO-3.2-10000		52,400	52,800	573	573								
64-3208-62	赤外線サーモグラフィ testo 872 0560 8722		498,000	450,000										24
6-479-06	ヒーティングガン 863-13		12,100	14,600	2232	2232								
64-9700-62	クライオサージカルユニット HB-700 CRY-AC 710087		200,000	220,000			1185							
64-9700-63	クライオサージカルユニット HB-800 CRY-AC-3 710098		200,000	220,000			1185							
65-1921-22	保護ゴーグル 無蒸気タイプ STORM		2,560	2,670	2846	2846								
65-1921-26	保護ゴーグル STORM AC		4,260	4,440	2851	2851	452							
65-1921-27	保護メガネ RUSH+ ヘルステア用 RUSH+ HEALTHCARE		2,240	2,330	2837	2837	451							
65-1921-28	保護メガネドライオンOTG ヘルステア用 TRYON OTG HEALTHCARE		2,240	2,330	2837	2837	451							
6-5346-21	デジタルストップウォッチ(ソーラー 充電型) SVAJ101		10,000	11,000	2529	2529								
6-5347-21	デジタルストップウォッチ(ソーラー 充電型) SVAJ103		10,000	11,000	2529	2529								
65-8727-25	ニュースケンクリンコントス10吸入 NSC001		1,600	1,800			1911							
65-8736-26	アンダーラップ 70mm×25m 16巻入		6,080	6,400			1043							
6-646-02	桌上シーラー 80×200×330mm FV-802-01		25,400	30,500	2501	2501	1511							
6-646-03	桌上シーラー 120×350×500mm FV-801-01		70,000	84,000	2501	2501	1511							
67-5201-25	特定原材料測定キット 甲酸糖キットⅡ「マルハニチロ」55362		81,600	78,000										
6-764-01	ビペット用アダプター ゴムアダプター 注射器セット		4,400	5,790	2174	2174								
6-764-02	交換用ゴムアダプタ(赤) 1セット(10個入)		5,800	7,200	2174	2174								
6-764-03	交換用ゴムアダプタ(青) 1セット(10個入)		5,800	7,200	2174	2174								
6-764-04	交換用ゴムアダプタ(緑) 1セット(10個入)		5,800	7,200	2174	2174								
67-6601-33	抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN 1袋(100本入) PLTIM-CAM		571	580										
67-6601-34	抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN 1袋(100本入) PLTI15-CAM		829	830										
67-6601-35	抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN 1袋(100本入) PLT2S-CAM		1,529	1,530										
67-6601-36	抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN 1袋(100本入) PLT3S-CAM		3,657	3,660										
67-6601-37	抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN 1袋(100本入) PLT4S-CAM		5,714	5,720										
67-6601-39	抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN 1袋(50本入) PLT4H-LAM		5,143	5,140										
7-1034-01	オイルキッチャー 100人 K-65		36,300	47,300	3012	3012								
7-2117-01	ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01G		50,000	52,000			665							
7-4470-01	キューインワン用ホルダー ホールQインワンシングル QIN1-S		22,000	27,400			1294							
7-4470-02	キューインワン用ホルダー ホールQインワンダブル QIN1-W		32,000	37,800			1294							
7-4651-01	ミラーボックス TSO06		40,200	42,900								322		
7-4681-03	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 20G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-020		4,750	5,230			1408							
7-4681-04	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 21G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-021		4,750	5,230			1408							
7-4681-05	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 22G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-022		4,750	5,230			1408							
7-4681-06	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 23G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-013		4,750	5,230			1408							
7-4681-07	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 24G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-014		4,750	5,230			1408							
7-4681-08	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 25G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-015		4,750	5,230			1408							
7-4681-09	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 27G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-027		4,750	5,230			1408							
7-4681-10	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 21G 5/8(16mm) 1箱(50本入) 04-031		4,750	5,230			1408							
7-4681-11	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 22G 5/8(16mm) 1箱(50本入) 04-032		4,750	5,230			1408							
7-4681-12	PSVセット(貨状針) ソフトコネクタ 23G 5/8(16mm) 1箱(50本入) 04-043		4,750	5,230			1408							
7-4682-01	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 18G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-450		4,750	5,230			1408							
7-4682-02	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 19G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-469		4,750	5,230			1408							
7-4682-03	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 20G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-452		4,750	5,230			1408							
7-4682-04	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 21G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-453		4,750	5,230			1408							
7-4682-05	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 22G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-454		4,750	5,230			1408							
7-4682-06	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 23G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-473		4,750	5,230			1408							
7-4682-07	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 24G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-474		4,750	5,230			1408							
7-4682-08	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 25G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-475		4,750	5,230			1408							
7-4682-09	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 27G 3/4(19mm) 1箱(50本入) 04-458		4,750	5,230			1408							
7-4682-10	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 21G 5/8(16mm) 1箱(50本入) 04-459		4,750	5,230			1408							
7-4682-11	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 22G 5/8(16mm) 1箱(50本入) 04-460		4,750	5,230			1408							
7-4682-12	PSVセット(貨状針) ハードコネクタ 23G 5/8(16mm) 1箱(50本入) 04-463		4,750	5,230			1408							
7-4684-01	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr416×2 1/2 1箱(50本入) 09-037		6,850	7,540			1409							
7-4684-02	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr416×1 1/4 1箱(50本入) 09-038		6,850	7,540			1409							
7-4684-03	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr418×2 1/2 1箱(50本入) 09-039		6,850	7,540			1409							
7-4684-04	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr418×2 1箱(50本入) 09-040		6,850	7,540			1409							
7-4684-05	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr418×1 1/4 1箱(50本入) 09-041		6,850	7,540			1409							
7-4684-06	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr420×2 1箱(50本入) 09-042		6,850	7,540			1409							
7-4684-07	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr420×1 1/4 1箱(50本入) 09-043		6,850	7,540			1409							
7-4684-08	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr422×1 1箱(50本入) 09-045		6,850	7,540			1409							
7-4684-09	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr422×1 1/4 1箱(50本入) 09-046		6,850	7,540			1409							
7-4684-10	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr424×1 1箱(50本入) 09-047		6,850	7,540			1409							
7-4684-11	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr424×3/4 1箱(50本入) 09-048		6,850	7,540			1409							
7-4684-12	セーフレットキヤス(静脈留置針) NiCr426×3/4 1箱(50本入) 09-049		6,850	7,540			1409							
7-4689-01	エクステンションチューブ 1箱(50本入) EX1-50AH		4,750	5,230			1413							
7-4689-02	エクステンションチューブ 1箱(50本入) EX1-100AH		10,500	11,550			1413						457	
7-4689-03	エクステンションチューブ 1箱													

2024年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーマーズ 2016 頁	サニーマーズ 2020 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	臨床症例集用 品パンフ 頁
7-7552-01	増鏡対応ゴーグル OVERLIGHT2 クリア 1680501	1,390	1,450			451							
7-7553-11	増鏡対応ゴーグル PSOTRYO007JJP	2,240	2,330			451							
7-7554-01	保護メガネ TRYON クリア TRYOPSLJP	2,240	2,330			451							
7-7554-02	保護メガネ TRYON スモーク TRYOPSPF	2,240	2,330			451							
7-7554-03	保護メガネ TRYON CSP TRYOCSP	2,240	2,330			451							
7-7554-04	保護メガネ TRYON ブルーフラッシュ TRYOFLASH	2,660	2,770			451							
7-769-01	RUSCH フォーリーカーテール 12F ガンマ線滅菌済(梱包袋) 10本入 25-020	5,050	5,560			1891							
7-769-02	RUSCH フォーリーカーテール 14F ガンマ線滅菌済(梱包袋) 10本入 25-021	5,050	5,560			1891							
7-769-03	RUSCH フォーリーカーテール 16F ガンマ線滅菌済(梱包袋) 10本入 25-022	5,050	5,560			1891							
7-769-06	RUSCH フォーリーカーテール 22F ガンマ線滅菌済(梱包袋) 10本入 25-025	5,050	5,560			1891							
7-771-01	セーフレットキャスPU(静脈留置針) 18G 32mm 10本入 09-073	1,580	1,740			1409					456		
7-771-02	セーフレットキャスPU(静脈留置針) 20G 32mm 10本入 09-076	1,580	1,740			1409					456		
7-771-03	セーフレットキャスPU(静脈留置針) 22G 25mm 10本入 09-078	1,580	1,740			1409					456		
7-8064-01	マルチデント 64125	10,000	12,000								281		
7-8069-01	プライドセト PR000	14,300	15,500			737							
7-8069-12	プライド 交換用ディスプレイカバー 1箱(100枚入) PR002	2,800	3,200			737							
7-8270-01	メジャーシール 1袋(5枚×20シート入) MEJYA	1,000	1,100			769					422		
7-8270-02	メジャーシール S 10cm 1袋(5枚×20シート入) MEJYAS10	1,100	1,200			769					422		
7-8270-03	メジャーシール S 15cm 1袋(5枚×20シート入) MEJYAS15	1,300	1,350			769					422		
7-8549-21	ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ 本体 520mL 51342	500	570								-		
7-9263-01	ニトリートEBHテープ 25mm×4.5m 12巻入 EBH-25	3,840	4,000			1086							
7-9263-02	ニトリートEBHテープ 50mm×4.5m 6巻入 EBH-50	3,840	4,000			1086							
7-9263-03	ニトリートEBHテープ 75mm×4.5m 4巻入 EBH-75	3,840	4,000			1086							
7-9264-01	ニトリートEBテープ 25mm×4m 12巻入 EB-25	3,960	4,200			1086							
7-9264-02	ニトリートEBテープ 50mm×4m 6巻入 EB-50	3,960	4,200			1086							
7-9264-03	ニトリートEBテープ 75mm×4m 4巻入 EB-75	3,960	4,200			1086							
7-9265-01	ニトリートCBテープ 13mm×12m 24巻入 CB-13	3,120	3,300			1086							
7-9265-02	ニトリートCBテープ 19mm×12m 16巻入 CB-19	3,120	3,300			1086							
7-9265-03	ニトリートCBテープ 25mm×12m 12巻入 CB-25	3,120	3,300			1086							
7-9265-04	ニトリートCBテープ 38mm×12m 8巻入 CB-38	3,120	3,300			1086							
7-9265-05	ニトリートCBテープ 50mm×12m 6巻入 CB-50	3,120	3,300			1086							
8-1582-01	パルスコキシメーター LUKLA2800 マスターディスプレイロー LKL2800m	55,000	70,000			725					443		
8-1582-02	パルスコキシメーター LUKLA2800 メタリックブルーロー LKL2800me	65,000	80,000			725					443		
8-1582-04	パルスコキシメーター LUKLA2800 ピンク LKL2800m/PK	55,000	70,000			725					443		
8-1669-12	ボックストイレ 7242761	3,000	3,500										
8-3109-01	リングカッター(ビーバー) ハイスビード型 刃1枚入 374100-CS	22,000	23,200			985					281		
8-3109-11	リングカッター(ビーバー) 替刃(ハイスビード型) 刃2枚入 374151-2	10,000	10,500			985							
8-508-11	タイムキーパー SSBJ025	10,000	11,000	2529	2529								
8-5463-05	乾度良好AgVvスーマット ベージュ 500×900mm 5080BE	6,400	7,000			1962					141		
8-5463-06	乾度良好AgVvスーマット プラウシ 500×900mm 5080BR	6,400	7,000			1962					141		
8-5463-07	乾度良好AgVvスーマット ベージュ 600×900mm 6090BE	8,700	9,500			1962					141		
8-5463-08	乾度良好AgVvスーマット プラウシ 600×900mm 6090BR	8,700	9,500			1962					141		
8-5463-09	乾度良好AgVvスーマット ベージュ 700×1000mm 70100BE	11,200	12,000			1962					141		
8-5463-10	乾度良好AgVvスーマット プラウシ 700×1000mm 70100BR	11,200	12,000			1962					141		
8-5463-11	乾度良好AgVvスーマット ベージュ 900×1200mm 90120BE	13,650	17,000			1962					141		
8-5463-12	乾度良好AgVvスーマット プラウシ 900×1200mm 90120BR	13,650	17,000			1962					141		
8-5463-13	乾度良好AgVvスーマット ブルー 500×800mm	6,400	7,000			1962					141		
8-5463-14	乾度良好AgVvスーマット グリーン 500×900mm	6,400	7,000			1962					141		
8-5463-15	乾度良好AgVvスーマット ブルー 600×900mm	8,700	9,500			1962					141		
8-5463-16	乾度良好AgVvスーマット グリーン 600×900mm	8,700	9,500			1962					141		
8-5463-17	乾度良好AgVvスーマット ブルー 700×1000mm	11,200	12,000			1962					141		
8-5463-18	乾度良好AgVvスーマット グリーン 700×1000mm	11,200	12,000			1962					141		
8-5463-19	乾度良好AgVvスーマット ブルー 900×1200mm	13,650	17,000			1962					141		
8-5463-20	乾度良好AgVvスーマット グリーン 900×1200mm	13,650	17,000			1962					141		
8-5463-21	乾度良好AgVvスーマット オレンジ 500×900mm 5080OR	6,400	7,000			1962					141		
8-5463-22	乾度良好AgVvスーマット オレンジ 600×900mm 6090OR	8,700	9,500			1962					141		
8-5463-23	乾度良好AgVvスーマット オレンジ 700×1000mm 70100OR	11,200	12,000			1962					141		
8-5463-24	乾度良好AgVvスーマット オレンジ 900×1200mm 90120OR	13,650	17,000			1962					141		
8-9125-01	シーラー(滅菌パック用) FV803-01	57,900	69,500	2501	2501	1511							
89-4932-89	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 1 and 2(ブロック式) 1009647	81,000	87,000	1785	1785								
89-4932-90	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 3 and 4(ブロック式) 1009648	81,000	87,000	1785	1785								
89-4932-96	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 1(チューブ式) 1009530	95,000	103,000	1785	1785								
89-4932-97	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 2(チューブ式) 1009531	95,000	103,000	1785	1785								
89-4932-98	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 1 and 2 Bundle(チューブ式) 1009532	173,000	189,000	1785	1785								
89-4932-99	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 3(チューブ式) 1009533	95,000	103,000	1785	1785								
89-4933-01	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 4(チューブ式) 1009534	95,000	103,000	1785	1785								
89-4933-02	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Classic 3 and 4 Bundle(チューブ式) 1009535	173,000	189,000	1785	1785								
89-4933-07	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Bundle Special(チューブ式) 1009540	502,000	534,000	1785	1785								
89-4933-08	結晶化プレート CJR Crystallizationプレート 1箱(10個入) 1009541	28,000	30,000	1785	1785								
89-4933-09	結晶化プレート CJR Crystallizationプレート 1箱(40個入) 1009542	105,000	112,000	1785	1785								
89-4933-10	結晶化プレート CBT Crystallizationプレート 1箱(10個入) 1009543	28,000	30,000	1785	1785								
89-4933-11	結晶化プレート CBT Crystallizationプレート 1箱(40個入) 1009544	105,000	112,000	1785	1785								
89-4933-12	結晶化プレート XJR Crystallizationプレート 1箱(10個入) 1009545	28,000	30,000	1785	1785								
89-4933-13	結晶化プレート XJR Crystallizationプレート 1箱(40個入) 1009546	105,000	112,000	1785	1785								
89-4933-14	結晶化プレート XPT Crystallizationプレート 1箱(10個入) 1009547	28,000	30,000	1785	1785								
89-4933-15	結晶化プレート XPT Crystallizationプレート 1箱(40個入) 1009548	105,000	112,000	1785	1785								
89-6494-14	結晶化解析スクリーニングキット Wizard Bundle Special(ブロック式) 1009657	245,000	261,000	1785	1785								
89-7416-32	結晶化解析スクリーニングキット The Berkeley Screen(ブロック式) 1020947	81,000	87,000	1785	1785								
9-038-01	ケロデックス クリーム 500g	5,500	6,000	2683	2683								
9-038-03	ケロデックスクリーム ソフトタイプ 400mL	5,300	5,800	2683	2683								
9-1312-01	ニトリート キネシオロジーテープ NK25 12巻入	5,400	5,700			1086							
9-1312-02	ニトリート キネシオロジーテープ NK37 6巻入	5,400	5,700			1086							
9-1312-03	ニトリート キネシオロジーテープ NK50 6巻入	5,400	5,700			1086							
9-1312-04	ニトリート キネシオロジーテープ NK75 4巻入	5,400	5,700			1086							
9-1312-05	ニトリート キネシオロジーテープ NK50L 1巻	5,400	5,700			1086							
9-1312-06	ニトリート キネシオロジーテープ NK75L 1巻	8,100	8,500			1086							
9-1313-01	ニトリート キネシオロジーテープ NKH25 12巻入	6,000	6,300			1086							
9-1313-02	ニトリート キネシオロジーテープ NKH37 6巻入	6,000	6,300			1086							
9-1313-03	ニトリート キネシオロジーテープ NKH50 6巻入	6,000	6,300			1086							
9-1313-04	ニトリート キネシオロジーテープ NKH75 4巻入	6,000	6,300			1086							
9-1313-05	ニトリート キネシオロジーテープ NKH50L 1巻	6,000	6,300			1086							
9-1313-06	ニトリート キネシオロジーテープ NKH75L 1巻	8,980	9,500			1086							
9-1314-01	ニトリート キネロジEX NKEX25 12巻入	6,000	6,300			1086							
9-1314-02	ニトリート キネロジEX NKEX37 8巻入	6,000	6,300			1086							
9-1314-03	ニトリート キネロジEX NKEX50 6巻入	6,000	6,300			1086							
9-1314-04	ニトリート キネロジEX NKEX75 4巻入	6,000	6,300			1086							
9-1314-05	ニトリート キネロジEX NKEX50L 1巻	6,000	6,300			1086							
9-1314-06	ニトリート キネロジEX NKEX75L 1巻	8,980	9,500			1086							
9-5659-01	アジャスタブルリストストラップ赤 2314	3,360	4,400	3316	3316								
9-5659-02	アジャスタブルリストストラップ青 2314	3,360	4,400	3316	3316								
9-5660-01	静電気導電性フロアマット 1m×2m 1890	35,100	40,800	3327	3327								
9-5660-02	静電気導電性フロアマット 1m×5m 1890	82,800	96,500	3327	3327								