

2024年5月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2024年6月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2023  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
サイエンスカタログ2024-2025

2024年6月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2023	サンクアスト 2023	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-1853-01	OSビペット 100本入 ストックタイプ	6,000	6,200					843			
0-1853-02	OSビペット 100本入 ビストンタイプ	6,000	6,200					843			
0-356-01	貯原袋スタンド グリーン	5,900	6,600					833			
0-356-02	貯原袋スタンド ブルー	5,900	6,600					833			
0-356-03	貯原袋スタンド アイボリー	5,900	6,600					833			
0-5500-03	拒集収納ケース 拒集1本用 220×220×2200mm	37,000	38,000					983			
0-5505-01	視力表 ランドルト 3m	790	900					798			
0-5505-02	視力表 山池式 (3m)	790	900					798			
0-5936-01	小児用ベッド 800×1400×1300mm BC-510S	275,000	476,000					1018			
0-6056-01	イーブンシエルP 605×460×1600mm AHM610S4-1600	34,000	36,900	1230	1230	36					
0-6056-02	イーブンシエルP 758×460×1600mm AHM760S4-1600	36,500	39,400	1230	1230	36					
0-6056-03	イーブンシエルP 910×460×1600mm AHM910S4-1600	39,700	42,600	1230	1230	36					
0-6056-04	イーブンシエルP 1062×460×1600mm AHM1070S4-1600	44,200	47,100	1230	1230	36					
0-6056-05	イーブンシエルP 1212×460×1600mm AHM1220S4-1600	47,400	50,300	1230	1230	36					
0-6056-06	イーブンシエルP 1518×460×1600mm AHM1520S4-1600	58,200	61,100	1230	1230	36					
0-6056-07	イーブンシエルP 1821×460×1600mm AHM1820S4-1600	63,200	66,100	1230	1230	36					
0-6056-08	イーブンシエルP 605×613×1600mm AHL610S4-1600	39,700	42,600	1230	1230	36					
0-6056-09	イーブンシエルP 758×613×1600mm AHL760S4-1600	44,000	46,900	1230	1230	36					
0-6056-10	イーブンシエルP 910×613×1600mm AHL910S4-1600	50,800	53,700	1230	1230	36					
0-6056-11	イーブンシエルP 1062×613×1600mm AHL1070S4-1600	55,300	58,200	1230	1230	36					
0-6056-12	イーブンシエルP 1212×613×1600mm AHL1220S4-1600	58,700	61,600	1230	1230	36					
0-6056-13	イーブンシエルP 1518×613×1600mm AHL1520S4-1600	70,000	72,900	1230	1230	36					
0-6056-14	イーブンシエルP 1821×613×1600mm AHL1820S4-1600	80,100	83,000	1230	1230	36					
0-6057-01	イーブンシエルP 605×460×1400mm AHM610S4-1400	31,800	34,600	1230	1230	36					
0-6057-02	イーブンシエルP 758×460×1400mm AHM760S4-1400	34,100	36,900	1230	1230	36					
0-6057-03	イーブンシエルP 910×460×1400mm AHM910S4-1400	37,400	40,300	1230	1230	36					
0-6057-04	イーブンシエルP 1062×460×1400mm AHM1070S4-1400	41,900	44,800	1230	1230	36					
0-6057-05	イーブンシエルP 1212×460×1400mm AHM1220S4-1400	45,200	48,100	1230	1230	36					
0-6057-06	イーブンシエルP 1518×460×1400mm AHM1520S4-1400	56,100	59,000	1230	1230	36					
0-6057-07	イーブンシエルP 1821×460×1400mm AHM1820S4-1400	62,200	65,100	1230	1230	36					
0-6057-08	イーブンシエルP 605×613×1400mm AHL610S4-1400	36,700	39,600	1230	1230	36					
0-6057-09	イーブンシエルP 758×613×1400mm AHL760S4-1400	43,000	45,900	1230	1230	36					
0-6057-10	イーブンシエルP 910×613×1400mm AHL910S4-1400	48,800	51,700	1230	1230	36					
0-6057-11	イーブンシエルP 1062×613×1400mm AHL1070S4-1400	54,300	57,200	1230	1230	36					
0-6057-12	イーブンシエルP 1212×613×1400mm AHL1220S4-1400	57,700	60,600	1230	1230	36					
0-6057-13	イーブンシエルP 1518×613×1400mm AHL1520S4-1400	69,000	71,900	1230	1230	36					
0-6057-14	イーブンシエルP 1821×613×1400mm AHL1820S4-1400	79,100	82,100	1230	1230	36					
0-6693-12	車両搭載用ストレッチャー用ガードル 架 513	56,000	80,000					975			
0-6721-01	視力表(ラミネート加工) ランドルト 5m	2,900	3,000	3111	3111	798					
0-6721-02	視力表(ラミネート加工) ランドルト 3m	2,900	3,000	3111	3111	798					
0-6721-03	視力表(ラミネート加工) 山池式 3m	2,900	3,000	3111	3111	798					
0-6721-04	視力表(ラミネート加工) 小児用 5m	2,900	3,000	3111	3111	798					
0-6896-01	イーブンシエルP 605×460×1900mm AHM610S4-1900	37,500	40,400	1230	1230	36					
0-6896-02	イーブンシエルP 758×460×1900mm AHM760S4-1900	39,900	42,800	1230	1230	36					
0-6896-03	イーブンシエルP 910×460×1900mm AHM910S4-1900	42,900	45,800	1230	1230	36					
0-6896-04	イーブンシエルP 1062×460×1900mm AHM1070S4-1900	47,600	50,600	1230	1230	36					
0-6896-05	イーブンシエルP 1212×460×1900mm AHM1220S4-1900	50,700	53,700	1230	1230	36					
0-6896-06	イーブンシエルP 1518×460×1900mm AHM1520S4-1900	61,700	64,700	1230	1230	36					
0-6896-07	イーブンシエルP 1821×460×1900mm AHM1820S4-1900	67,600	70,600	1230	1230	36					
0-6896-08	イーブンシエルP 605×613×1900mm AHL610S4-1900	43,700	46,600	1230	1230	36					
0-6896-09	イーブンシエルP 758×613×1900mm AHL760S4-1900	48,700	51,700	1230	1230	36					
0-6896-10	イーブンシエルP 910×613×1900mm AHL910S4-1900	55,200	58,200	1230	1230	36					
0-6896-11	イーブンシエルP 1062×613×1900mm AHL1070S4-1900	58,700	61,600	1230	1230	36					
0-6896-12	イーブンシエルP 1212×613×1900mm AHL1220S4-1900	64,500	67,500	1230	1230	36					
0-6896-13	イーブンシエルP 1518×613×1900mm AHL1520S4-1900	75,200	78,200	1230	1230	36					
0-6896-14	イーブンシエルP 1821×613×1900mm AHL1820S4-1900	84,400	87,400	1230	1230	36					
0-7283-11	小児用駆血帯 交換用ゴム	170	200					1270			
0-9218-11	超音波画像記録紙 マイティペーパー-G KM-202G-1	2,650	2,720	1697	1697	810					
0-9218-21	超音波画像記録紙 マイティペーパー-G 5巻入 KM-202G	12,700	13,000	1697	1697	810					
0-9451-01	虹門鏡(ストラングス) 11×65mm 小	3,500	4,480			1663					
0-9451-02	虹門鏡(ストラングス) 13×75mm 大	3,500	4,480			1663					
0-9630-01-20	ストップウォッチ(5気圧防水仕様) 校正証明書付 HS44-001	9,500	9,000			2043					
0-9941-22	原器掛 縦角 TK-1	2,000	2,260			1887				108	
0-9941-23	原器掛 縦角 TW-1	2,000	2,260			1887				108	
1-1715-01	引掻き式硬度計 (ERICHCSEN) 318	129,000	150,000	867	867						
1-1715-02	引掻き式硬度計 (ERICHCSEN) 318-S(ガイドローラー付き)	189,000	225,000	867	867						
1-1716-01	粘度カップ 321/No.1	33,000	37,000	839	839						
1-1716-03	粘度カップ 321/No.3	33,000	37,000	839	839						
1-1716-04	粘度カップ 321/No.4	33,000	37,000	839	839						
1-1716-05	粘度カップ 321/No.5	33,000	37,000	839	839						
1-1737-21	ハルセル(R)水槽(並型) B-55	20,000	24,000	889	889						
1-1737-40	ハルセル(R)水槽(加温型) B-53W	68,000	75,000	889	889						
1-1813-01	電磁コイル式マグネットスターラー lab disc white	55,000	57,000	236	236						
1-1815-12	ホットマグネットスターラー用ガラスコート温度センサー PT100.51	51,800	54,500	255	255						
1-1815-21	ホットマグネットスターラー(safety control/KAMAG) RET control+visc	276,000	284,000	255	255						
1-1816-01	ホットマグネットスターラー RET basic	220,000	227,000	255	255						
1-1820-01	ロータリーエバポレーター RV10 digital V セット RV10 digital V set	797,000	837,000	1721	1721						
1-1820-02	ロータリーエバポレーター RV10 digital VC セット RV10 digital VC set	864,000	866,000	1721	1721						
1-1895-11	純水製造装置(オートステル(R))用 前処理カートリッジ PWF-1	27,000	28,000	1617	1617						
1-1895-12	純水製造装置(オートステル(R))用 イオン交換カートリッジ CPC-S イオン交換樹脂カートリッジCPC-S	25,000	26,000	1617	1617						
1-1895-13	純水製造装置(オートステル(R))用 ヲダレカ(4ヶ) MFRL727 2個入り ヲダレカ(4ヶ)MFRL727(2個)	13,000	14,000	1617	1617						
1-1895-14	純水製造装置(オートステル(R))用 フィルターAVF-1 タンク用エアイベントフィルターAVF-1	2,800	3,000	1617	1617						
1-1895-15	純水製造装置(オートステル(R))用 殺菌灯用UVランプ OWG-28	31,000	33,000	1617	1617						
1-1895-16	純水製造装置(オートステル(R))用 缶石洗浄剤 (1kg)	2,700	3,000	1617	1617						
1-1895-21	純水製造装置 オートステル WS201	284,000	300,000	1617	1617						
1-1895-22	純水製造装置 オートステル WS221	347,000	360,000	1617	1617						
1-1896-21	純水製造装置 オートステル 20L WG205	452,000	470,000	1617	1617						
1-1896-22	純水製造装置 オートステル 30L WG252	523,000	544,000	1617	1617						
1-1896-23	純水製造装置 オートステル 100L WG1012	893,000	930,000	1617	1617						
1-1898-11	電気炉 1.5L AC100V FO101	357,000	393,000	169	169						
1-1898-12	電気炉 3.75L AC100V FO201	378,000	416,000	169	169						
1-1898-13	電気炉 7.5L AC100V FO301	441,000	485,000	169	169						
1-1898-14	電気炉 7.5L 単相AC200V FO311	441,000	485,000	169	169						
1-1898-15	電気炉 9L 単相AC200V FO411	462,000	508,000	169	169						
1-1898-16	電気炉 11.3L 単相AC200V FO511	483,000	531,000	169	169						
1-1898-17	電気炉 17.5L 単相AC200V FO611	599,000	659,000	169	169						
1-1898-18	電気炉 23.6L 単相AC200V FO711	630,000	693,000	169	169						
1-1898-19	電気炉 30L 単相AC200V FO811	683,000	751,000	169	169						
1-1898-21	電気炉用 タイムアップ出力端子 OFO30	32,000	34,000	169	169						
1-1898-22	電気炉用 温度出力端子 4-20mA OFO40	32,000	34,000	169	169						
1-1898-23	電気炉用 N2ガス導入装置 OFF12	98,000	103,000	169	169						
1-1900-11	定温乾燥器(自然対流方式) 450×490×450mm DVS403	185,000	203,000	43	43						
1-1900-12	定温乾燥器(自然対流方式) 600×540×500mm DVS603	231,000	254,000	43	43						
1-1969-01	ミニザルト SRP φ4mm/0.45μm 1袋(50個入り) 17820	8,000	9,000	1673	1673						
1-1969-02	ミニザルト SRP φ15mm/0.2μm 1袋(50個入り) 17573	12,600	13,800	1673	1673						
1-1969-03	ミニザルト SRP φ15mm/0.45μm 1袋(50個入り) 17574	12,600	13,800	1673	1673						
1-1969-04	ミニザルト SRP φ25mm/0.2μm 1袋(50個入り) 17575	26,600	29,260	1673	1673						
1-1969-05	ミニザルト SRP φ25mm/0.45μm 1袋(50個入り) 17576	26,600	28,800	1673	1673						
1-1969-06	ミニザルト SRP φ15mm/0.2μm 1袋(50個入り) 17558	12,600	13,800	1673	1673						

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023	サンクアスト 2023	ナビス2024 2023	サニーフーズ 2024	設備2024	アズツール 2021	ナビス助2023	サイエンスカ タログ
I-2118-13-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVT12000JP	67,500	68,600	502	502						
I-2118-17-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	55,700	56,600	502	502						
I-2183-01	グリーンカッター	5,100	5,700	2269	2269						
I-2530-01	防水放射温度計 IR-310WP	15,200	13,800	537	537		79				
I-2614-01	気圧記録計 シグマ型 T237-00	120,000	140,000								
I-2616-11	パキュムクリーナー(ドライ) AERO21-01PC用 フォースタストパッド(ドライ)付タイプ 107419590	5,450	5,830	2758	2758						394
I-2616-21	パキュムクリーナー(ウェット&ドライ) AERO21-01PC	56,700	58,600	2758	2758						
I-2921-21	ドライバス・インキュベーター(ウォーター・キューブシリーズ) 加熱専用 Z81-CYH203-HN	62,000	84,000	-	-						
I-2921-23	ドライバス・インキュベーター(ウォーター・キューブシリーズ) 加熱・冷却 Z81-CYH203-PN	107,000	156,000	-	-						
I-3150-11	攪拌機・ホモジナイザー(ウルトラタックス)用プレートスタンド R1826	54,800	57,600	209	209						
I-3150-13	攪拌機・ホモジナイザー(ウルトラタックス)用ボスヘッド R182	15,600	16,500	209	209						
I-3150-31	電子制御攪拌機(コンパクトタイプ) ユーロスター60デジタル EUROSTAR 60 digital	265,000	272,000	211	211						
I-3150-42	電子制御攪拌機(コンパクトタイプ) EUROSTAR 60 control	392,000	397,000	211	211						
I-3152-01	攪拌機用羽根 溶解型 R1300	46,200	48,600	210	210						
I-3152-09	攪拌機用羽根 アンカー型(45mm) R1330	66,200	69,600	210	210						
I-3152-11	電子制御攪拌機用羽根 プロペラ型 R1381	52,100	54,800	210	210						
I-3191-11	ミニシェーカー MS-3 ベーシック MS3 basic	102,000	105,000	274	274						
I-3191-21	ミニシェーカー用 標準アタッチメント MS3.1	3,100	3,300	274	274						
I-3191-22	ミニシェーカー用 ユニバーサルアタッチメント MS3.3	3,100	3,300	274	274						
I-3191-23	ミニシェーカー用 マイクロプレート用アタッチメント MS3.4	9,700	9,900	274	274						
I-3191-24	ミニシェーカー用 片手インサート MS1.21	4,500	4,600	274	274						
I-3191-25	ミニシェーカー用 試験管インサート MS1.32	9,700	9,900	274	274						
I-3191-32	ミニシェーカー MS-3 コントロール MS3 control	156,000	161,000	274	274						
I-3553-11	分析天びん 220g Quintix(R)(クインテックス)シリーズ QUINTIX224-1SJP	346,000	437,000	485	485						
I-3553-12	分析天びん 120g Quintix(R)(クインテックス)シリーズ Quintix124-1SJP	314,000	397,000	485	485						
I-3553-13	分析天びん 510g Quintix(R)(クインテックス)シリーズ QUINTIX513-1SJP	289,000	365,000	485	485						
I-3553-14	分析天びん 310g Quintix(R)(クインテックス)シリーズ QUINTIX313-1SJP	294,000	296,000	485	485						
I-3553-15	分析天びん 510g Quintix(R)(クインテックス)シリーズ QUINTIX5102-1SJP	294,000	372,000	485	485						
I-3553-16	分析天びん 310g Quintix(R)(クインテックス)シリーズ QUINTIX3102-1SJP	237,000	300,000	485	485						
I-3655-01	粒度測定器(グライドメーター) 232/II 232/I	92,000	105,000	859	859						
I-3655-02	粒度測定器(グライドメーター) 232/II 232/II	92,000	105,000	859	859						
I-3655-03	粒度測定器(グライドメーター) 232/III 232/III	92,000	105,000	859	859						
I-3655-04	粒度測定器(グライドメーター) 232/IV 232/IV	92,000	105,000	859	859						
I-3656-01	マルチクロスカッター 295/I 295/I	96,000	110,000	864	864						
I-3656-02	マルチクロスカッター 295/II 295/II	96,000	110,000	864	864						
I-3656-03	マルチクロスカッター 295/IV 295/IV	109,000	130,000	864	864						
I-3657-01	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/I 234R/I	103,000	115,000	859	859						
I-3657-02	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/II 234R/II	103,000	115,000	859	859						
I-3657-03	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/III 234R/III	103,000	115,000	859	859						
I-3657-04	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/IV 234R/IV	103,000	115,000	859	859						
I-3657-05	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/V 234R/V	105,000	118,000	859	859						
I-3657-06	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/VI 234R/VI	105,000	118,000	859	859						
I-3657-07	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/VII 234R/VII	105,000	118,000	859	859						
I-3657-08	ウェット用膜厚測定器(ロータリーゲージ) 234R/VIII 234R/VIII	105,000	118,000	859	859						
I-4157-21	デジタルフローメーター GF1010	98,000	105,000	829	829						
I-4451-01	ふきふきチェックII 1箱(10本×40箱入) PF2002	37,700	45,200	1401	1401		15				
I-4906-11	静電気除去ブローア PC	70,800	73,400	3307	3307						
I-4968-11	静電気除去ブローア XC	80,800	85,000	3308	3308						
I-5197-12	送風定温乾燥器標準タイプ用 予備網板 FC-2000	84,000	112,000	46	46						
I-5448-21	ホットマグネットスターラー RGT basic	146,000	150,000	-	-						
I-5449-11	ホットプレート・ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー ETS-D5	68,000	71,000	255	255						
I-5774-31-20	コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP	28,300	28,600	507	507						
I-5774-34-20	コンパクト天秤 校正証明書付 CR621JP	32,900	33,300	507	507						
I-5869-21	携帯マイクログラインダー-G3STA1OK	83,400	90,100	373	373	1113					
I-608-02	温度計止め 5ヶ入 L型	1,900	2,260	601	601						
I-6187-10	白硬注射筒 ロック先 200mL O1000023	39,200	50,000	1491	1491						
I-6311-11	ペーパーバッグ 5ヶ入 81620000	2,060	2,720	3270	3270						
I-6311-12	ドライバキューム用ULPAフィルター 1枚入 1737601	128,000	133,000	3270	3270						
I-6311-13	ドライバキューム用HEPAフィルター 1枚入 11565000	68,000	70,000	3270	3270						
I-6311-31	ドライバキューム用フリース製ダストバッグ 5ヶ入 107418525	2,960	3,040	3270	3270						
I-6311-41	ドライバキューム 9L 300×390×410mm GM80P	137,000	156,000	3270	3270						
I-6311-42	ドライバキューム 9L 300×390×530mm HEPAフィルター付 GM80P	218,000	234,000	3270	3270						
I-6311-43	ドライバキューム 9L 300×390×530mm ULPAフィルター付 GM80P	252,000	264,000	3270	3270						
I-6355-01	デジタルトルクメーター TNJ-2	198,000	217,800	870	870						
I-6355-02	デジタルトルクメーター TNP-2	237,000	260,700	870	870						
I-6482-01	鹿革手袋 婦人用	6,560	8,600	2929	2929						
I-6482-02	鹿革手袋 紳士用	6,560	8,600	2929	2929						
I-6607-03	ホットプレート・ホットマグネット・スターラー用サポットロッド H16V	12,300	13,000	254	254						
I-6607-04	ホットプレート・ホットマグネット・スターラー用スリブ(H16V固定用) H38	5,400	5,700	254	254						
I-6607-05	ホットプレート・ホットマグネット・スターラー・ピオマホモジナイザー用ボスヘッド(H16V固定用) H44	5,900	6,200	254	254						
I-6607-11	ホットスターラー C-MAG HS7	110,000	113,000	256	256						
I-6607-12	ホットスターラー C-MAG HS10	150,000	155,000	256	256						
I-6607-21	ホットスターラー C-MAG HS4 digital	125,000	129,000	256	256						
I-6607-22	ホットスターラー C-MAG HS7 digital	135,000	140,000	256	256						
I-6607-23	ホットスターラー C-MAG HS10 digital	175,000	180,000	256	256						
I-6608-02	攪拌機・ホモジナイザー用スタンド R2722	120,000	126,000	210	210						
I-6608-03	制御攪拌機用 ボスヘッド R271	33,200	35,000	210	210						
I-6608-11	メカニカル制御攪拌機 RW28デジタル RW28 digital	584,000	590,000	211	211						
I-6609-11	ホモジナイザー(ウルトラタックス)用シャフトジェネレーター φ36×300mm S50N-G45G	508,000	523,000	298	298						
I-6609-12	ホモジナイザー(ウルトラタックス)用シャフトジェネレーター φ40.5×290mm S50N-G45M	558,000	586,000	298	298						
I-6609-14	ホモジナイザー(ウルトラタックス)用 高速攪拌シャフト R50	370,000	388,000	298	298						
I-6609-15	ホモジナイザー(ウルトラタックス)用 ジェット混合ヘッド S50N-W60SMK	533,000	559,000	298	298						
I-6609-16	ホモジナイザー(ウルトラタックス)用 カッターヘッド S50N-W65SK	569,000	597,000	298	298						
I-6609-21	ホモジナイザー (ウルトラタックス) T50 digital	600,000	624,000	298	298						
I-6682-41	ホモジナイザー TH115-PCR	169,000	176,000	297	297						
I-6682-43	SUSジェネレーター G10-115	181,000	191,000	297	297						
I-6682-52	PCジェネレーターハード 30750H	47,000	50,000	297	297						
I-6682-53	ハンディーホモジナイザー A1000SB	36,000	38,000	297	297						
I-6682-61	ハンディーホモジナイザー G5-75	165,000	174,000	297	297						
I-6682-62	ハンディーホモジナイザー G7-115ST	165,000	174,000	297	297						
I-6771-01	エムメント分析用試験紙 アルミニウム 1箱(100枚入) 1.10015.0001	12,100	12,300	1751	1751						
I-6771-02	エムメント分析用試験紙 アンモニウム 1箱(100枚入) 1.10024.0001	9,530	9,690	1751	1751						
I-6771-05	エムメント分析用試験紙 カルシウム 1箱(60枚入) 1.10083.0001	13,700	13,900	1751	1751						
I-6771-07	エムメント分析用試験紙 クロム酸 1箱(100枚入) 1.10012.0001	7,690	7,820	1751	1751						
I-6771-08	エムメント分析用試験紙 コバルト 1箱(100枚入) 1.10002.0001	7,690	7,820	1751	1751						
I-6771-09	エムメント分析用試験紙 銅 1箱(100枚入) 1.10003.0001	6,670	6,780	1751	1751						
I-6771-10	エムメント分析用試験紙 シアン化物 1箱(100枚入) 1.10044.0001	13,700	13,900	1751	1751						
I-6771-11	エムメント分析用試験紙 鉄 1箱(100枚入) 1.10004.0001	5,500	5,590	1751	1751						
I-6771-12	エムメント分析用試験紙 鉛 1箱(100枚入) 1.10077.0001	11,600	11,800	1751	1751						
I-6771-13	エムメント分析用試験紙 マンガン 1箱(100枚入) 1.10080.0001	16,900	17,800	1751	1751						
I-6771-14	エムメント分析用試験紙 モリブデン 1箱(100枚入) 1.10049.0001	13,200	13,400	1751	1751						
I-6771-15	エムメント分析用試験紙 ニッケル 1箱(100枚入) 1.10006.0001	5,370	5,460	1751	1751						
I-6771-16	エムメント分析用試験紙 リン酸 1箱(100枚入) 1.10048.0001	9,790	9,960	1751	1751						
I-6771-18	エムメント分析用試験紙 硫酸 1箱(100枚入) 1.10019.0001	6,410	6,630	1751	1751						
I-6771-19	エムメント分析用試験紙 スズ 1箱(50枚入)	13,000	13,200	1751	1751						
I-6771-20	エムメント分析用試験紙 総硬度 1箱(100枚入) 1.10025.0001	5,760	6,050	1751	1751		92				
I-6771-22	エムメント分析用試験紙 塩素(低濃度) 塩素(低濃度タイプ) 1箱(75枚入) 1.17925.0001	5,880	5,980	1751	1751						
I-6771-23	エムメント分析用試験紙 塩素(高濃度) 塩素(高濃度タイプ) 1箱(100枚入) 1.17924.0001	5,880	5,980	1751	1751						
I-6771-24	エムメント分析用試験紙 過酸化水素 1箱(100枚入) 1.10011.0001	5,110	5,200	1751	1751						
I-6771-25	エムメント分析用試験紙 硝酸 1箱(100枚入) 1.10020.0001	5,120	5,210	1751	1751						
I-6771-26	エムメント分析用試験紙 亜硫酸 1箱(100枚入) 1.10007.0001	5,110	5,200	1751	1751						
I-6771-27	エムメント分析用試験紙 ヒ素 1箱(100枚入) 1.17917.0001	19,700	20,700	1751	1751						
I-6790-01	ウエハー用真空ピンセット PV-4000A-X	233,000	258,000	3367							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 2023 頁	サニーローズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
1-7197-23	器具乾燥器 DG851用絞筒灯用ランプ OA093	11,000	12,000	2718	2718						
1-7283-01	マイクロス(R) 0.45um 50個入 SLHN033NS	14,100	37,900	1672	1672						
1-7326-11	攪拌機・ホモジナイザー(ウルトラタックス)用 容器押さえ RH3	50,700	53,300	210	210						
1-7326-12	攪拌機・ホモジナイザー(ウルトラタックス)用 容器押さえ RH5	62,400	65,600	210	210						
1-7326-13	攪拌機用伸縮スタンド R2723	220,000	232,000	210	210						
1-7326-21	電子制御攪拌機 ユーロスター200デジタル EUROSTAR 200 digital	500,000	515,000	210	210						
1-7326-25	電子制御攪拌機 ユーロスター100デジタル EUROSTAR 100 digital	378,000	389,000	210	210						
1-7326-34	電子制御攪拌機 EUROSTAR 200 control P4	775,000	798,000	210	210						
1-7326-36	電子制御攪拌機 EUROSTAR 100 control	505,000	510,000	210	210						
1-7327-03	攪拌羽根 溶解型 R1302	97,100	102,000	210	210						
1-7327-04	攪拌羽根 平面 R1375	31,200	32,900	210	210						
1-7327-05	攪拌羽根 アンカー型(90mm) R1331	80,000	84,200	210	210						
1-7416-01	ハンディータイプUV硬化装置 HLR100T-2	82,000	70,000	384	384						
1-7842-11	ガスリークディテクター LD239	120,000	150,000	746	746						
1-7846-01	ステンレスチューブ316(光輝焼鈍) 2	8,100	8,600	2338	2338						
1-7846-02	ステンレスチューブ316(光輝焼鈍) 3	8,500	9,000	2338	2338						
1-7846-03	ステンレスチューブ316(光輝焼鈍) 4	8,500	9,000	2338	2338						
1-7846-04	ステンレスチューブ316(光輝焼鈍) 1/16a	9,400	9,900	2338	2338						
1-7846-05	ステンレスチューブ316(光輝焼鈍) 1/16b	9,000	9,500	2338	2338						
1-7846-06	ステンレスチューブ316(光輝焼鈍) 1/8a	10,700	11,300	2338	2338						
1-7895-22	小型ボックス炉 KBF1250°Cシリーズ W670×H950×D821mm KBF542N2	800,000	980,000	-	-						
1-7895-23	小型ボックス炉 KBF1250°Cシリーズ W700×H1035×D1061mm KBF668N2	1,150,000	1,440,000	-	-						
1-8007-01	連続式ミル MF10ベーシック MF10 basic	800,000	830,000	309	309						
1-8007-02	連続式ミル用カッター式ヘッド MF10.1	632,000	650,000	309	309						
1-8007-03	連続式ミル用ハンマー式ヘッド MF10.2	564,000	580,000	309	309						
1-8007-11	連続式ミル用 MFふるい MF0.25	77,700	80,000	309	309						
1-8007-12	連続式ミル用 MFふるい MF0.5	58,400	60,000	309	309						
1-8007-13	連続式ミル用 MFふるい MF1.0	56,400	58,000	309	309						
1-8007-14	連続式ミル用 MFふるい MF2.0	54,800	58,000	309	309						
1-8007-15	連続式ミル用 MFふるい MF3.0	52,700	58,000	309	309						
1-8501-01	ホットプレート 100×100mm C-MAG HP4	94,000	98,300	128	128						
1-8501-02	ホットプレート 180×180mm C-MAG HP7	103,000	108,000	128	128						
1-8501-03	ホットプレート 280×280mm C-MAG HP10	141,000	147,500	128	128						
1-8506-05	ニューPPサンプル管 No.5 22mL 125本入 0203-25	5,900	6,000	1812	1812						
1-8701-01	小型オイルレスコンプレッサー PC3-10HL	168,000	178,800	-	-						
1-8701-02	小型オイルレスコンプレッサー PC4-10HL	202,000	229,200	-	-						
1-8797-01	ボルテックスミキサー 50Hz Vortex 3	55,000	58,000	274	274						
1-8797-02	ボルテックスミキサー 60Hz Vortex 3	55,000	58,000	274	274						
1-8797-11	ボルテックスミキサーVortex 3用 標準アタッチメント(試験管用) VG3.1	2,100	2,200	274	274						
1-8797-12	ボルテックスミキサーVortex 3用 片手アタッチメント VG3.2	4,500	4,600	274	274						
1-8797-13	ボルテックスミキサーVortex 3用 ユニバーサルアタッチメント VG3.3	5,000	5,100	274	274						
1-8797-14	ボルテックスミキサーVortex 3用 エッペンドリフ用 インサート VG3.31	11,600	12,000	274	274						
1-8797-15	ボルテックスミキサーVortex 3用 試験管用 インサート φ10mm×18本 VG3.32	6,200	6,400	274	274						
1-8797-16	ボルテックスミキサーVortex 3用 試験管用 インサート φ12mm×12本 VG3.33	6,200	6,400	274	274						
1-8797-17	ボルテックスミキサーVortex 3用 試験管用 インサート φ16mm×8本 VG3.34	6,200	6,400	274	274						
1-8797-18	ボルテックスミキサーVortex 3用 試験管用 インサート φ20mm×8本 VG3.35	6,200	6,400	274	274						
1-8797-19	ボルテックスミキサーVortex 3用 エンジェイヤーフラスコ インサート VG3.36	6,200	6,400	274	274						
1-8797-20	ボルテックスミキサーVortex 3用 マイクロプレート用 インサート VG3.37	6,200	6,400	274	274						
1-9294-04	プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 300L DKN912	539,000	566,000	42	42						
1-9294-05	プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 535L DKN912	990,000	1,040,000	42	42						
1-9294-11	プログラム送風定温恒温器 27L DKN303	14,000	225,000	-	-						
1-9294-12	プログラム送風定温恒温器 90L DKN403	237,000	249,000	-	-						
1-9294-13	プログラム送風定温恒温器 150L DKN603	287,000	301,000	-	-						
1-9294-16	プログラム送風定温恒温器 150L DKN613	287,000	301,000	-	-						
1-9943-21	電子制御攪拌機 ユーロスター40デジタル EUROSTAR 40 digital	210,000	217,000	210	210						
1-9943-22	電子制御攪拌機 ユーロスター20デジタル EUROSTAR 20 digital	182,000	187,000	210	210						
1-9944-11	高速電子制御攪拌機(EUROSTAR 20 high speed digital/control)用プロベラ型攪拌羽根 φ55 R1401	44,900	47,100	211	211						
1-9944-12	高速電子制御攪拌機(EUROSTAR 20 high speed digital/control)用プロベラ型攪拌羽根 φ45 R1405	36,200	38,100	211	211						
1-9944-13	高速電子制御攪拌機(EUROSTAR 20 high speed digital/control)用溶解型攪拌羽根 φ40 R1402	50,000	52,500	211	211						
1-9944-21	高速電子制御攪拌機 EUROSTAR 20 high speed digital	370,000	381,000	211	211						
1-9945-01	メカニカル制御攪拌機 RW20 digital	190,000	200,000	209	209						
2-1984-01	ウオーターバス 1槽・4穴 4.7L BS200	67,000	74,000	89	89						
2-1984-02	ウオーターバス 1槽・4穴 9L BS401	111,000	117,000	89	89						
2-1984-03	ウオーターバス 1槽・槽6穴×1列 11L BS601	135,000	142,000	89	89						
2-1984-04	ウオーターバス 1槽・槽6穴×2列 14L BS660	135,000	142,000	89	89						
2-1985-01	過熱防止装置 TS101	78,000	82,000	569	569						
2-1985-02	過熱防止装置 TS310	86,000	90,000	569	569						
2-1986-13	オイルバス BO601	121,000	127,000	116	116						
2-2010-11	投込型冷却器(ネオクールディップ) BE201	168,000	185,000	108	108						
2-2010-12	投込型冷却器(ネオクールディップ) BE201F	166,000	174,000	108	108						
2-3799-12	防水デジタル温度計用 総経センサー	9,060	10,100	546	546						
2-3878-01	チューブ式乾式粉砕機 Tube Mill control	359,000	377,000	308	308		72				
2-4067-01	標準ガス(フッシュ缶タイプ)メタン 1020-11001	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-02	標準ガス(フッシュ缶タイプ)エタン 1020-11002	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-03	標準ガス(フッシュ缶タイプ)エチレン 1020-11003	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-21	標準ガス(フッシュ缶タイプ)水素 1020-11201	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-22	標準ガス(フッシュ缶タイプ)酸素 1020-11202	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-23	標準ガス(フッシュ缶タイプ)窒素 1020-11203	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-25	標準ガス(フッシュ缶タイプ)ヘリウム 1020-11205	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-26	標準ガス(フッシュ缶タイプ)アルゴン 1020-11206	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-29	標準ガス(フッシュ缶タイプ)一酸化炭素 1020-11220	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-30	標準ガス(フッシュ缶タイプ)二酸化炭素 1020-11221	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-31	標準ガス(フッシュ缶タイプ)亜酸化窒素 1020-11222	10,700	11,200	2413	2413						
2-4067-33	標準ガス(フッシュ缶タイプ)O2N2 1020-11231	43,300	45,100	2413	2413						
2-4069-01	シリジジ採取コネクター 1020-20104	8,200	8,600	2413	2413						
2-4069-02	シリジジ採取コネクター用交換セパタム25入 1020-20114	3,600	3,800	2413	2413						
2-4070-01	標準ガス(フッシュ缶タイプ)用ガス量調節器 1020-20105	13,900	14,500	2413	2413						
2-432-03	ガスタイトシリジジ(1000シリーズ) 1001TL 1mL(針別売) 4015-53001	16,700	20,500	1501	1501						
2-432-04	ガスタイトシリジジ(1000シリーズ) 1001TLL 1mL(針別売) 4015-54001	18,000	23,100	1501	1501						
2-433-03	ガスタイトシリジジ(1000シリーズ) 1002TL 2.5mL(針別売) 4015-53002	17,300	21,700	1501	1501						
2-433-04	ガスタイトシリジジ(1000シリーズ) 1002TLL 2.5mL(針別売) 4015-54002	20,000	24,300	1501	1501						
2-434-04	ガスタイトシリジジ(1000シリーズ) 1005TLL 5mL(針別売) 4015-54005	21,100	28,600	1501	1501						
2-4591-01	電子ピペッター(プロラインMidi Plus) 710931	48,000	50,000	1482	1482						
2-5142-01	NMRチューブ用ピペッター 1箱(100本入) Z255688-1PAK	22,500	23,500	1733	1733						
2-5143-01	NMR試料管ラック Z118257-1EA	7,070	7,370	1734	1734						
2-5322-01	ミニザルト 50個入 0.2um 青 S6534-----FMOSK	16,200	18,000	1674	1674						
2-5322-02	ミニザルト 50個入 0.45um 黄 S6555-----FMOSK	16,200	18,000	1674	1674						
2-5322-03	ミニザルト 50個入 1.2um 17593-----K	16,200	18,000	1674	1674						
2-5322-04	ミニザルト 50個入 5um ST594-----FMOSK	16,200	18,000	1674	1674						
2-5323-01	ミニザルト(R) RC15-AC 50個入 0.2um 17761-----ACK	14,000	15,000	1674	1674						
2-5324-01	ミニザルト プラス 50個入 0.2um 青 17823-----K	32,200	35,420	1674	1674						
2-5324-02	ミニザルト プラス 50個入 0.45um 黄 17829-----K	32,200	35,420	1674	1674						
2-5627-01	ミニザルト(R) RC4 50個入 0.45um 17822-----K	7,000	8,000	1674	1674						
2-5628-01	ミニザルト(R) RC15 50個入 0.2um 17761-----K	10,200	11,600	1674	1674						
2-5628-02	ミニザルト(R) RC15 50個入 0.45um 17762-----K	10,200	11,600	1674	1674						
2-5636-10	白硬注射筒 ガラス先 200mL 01000021	39,200	50,000	1491	1491						
2-5637-04	白硬注射筒 洗綿先 200mL 01000025	40,200	51,300	1491	1491						
2-5732-01	遠心濃縮器(ビバスピ(R)20) 3.000MWCO/12本入 VS2091	22,400	23,800	1741	1741						
2-5732-02	遠心濃縮器(ビバスピ(R)20) 3.000MWCO/48本入 VS2092	71,600	74,000	1741	1741						
2-5732-03	遠心濃縮器(ビバスピ(R)20) 5.000MWCO/12本入 VS2011	22,400	23,800	1741	1741						
2-5732-04	遠心濃縮器(ビバスピ(R)20) 5.000MWCO/48本入 VS2012	71,600	74,000	1741	1741						
2-5732-05	遠心濃縮器(ビバスピ(R)20) 10.000MWCO/12本入 VS2001	22,400	23,800	1741	1741						
2-5732-06	遠心濃縮器(ビバスピ										

2024年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-5732-12	遠心濃縮器(ピバスピン(R)20) 100,000MWCO/48本入 VS2042	71,600	74,000	1741	1741						
2-5732-13	遠心濃縮器(ピバスピン(R)20) 300,000MWCO/12本入 VS2051	22,400	23,800	1741	1741						
2-5732-14	遠心濃縮器(ピバスピン(R)20) 300,000MWCO/48本入 VS2052	71,600	74,000	1741	1741						
2-5732-15	遠心濃縮器(ピバスピン(R)20) 1,000,000MWCO/12本入 VS2061	22,400	23,800	1741	1741						
2-5732-16	遠心濃縮器(ピバスピン(R)20) 1,000,000MWCO/48本入 VS2062	71,600	74,000	1741	1741						
2-5732-18	遠心濃縮器(ピバスピン(R)20) 0.2um/48本入 VS2072	71,600	74,000	1741	1741						
2-5733-01	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 5,000MWCO/25本入 VS0611	31,800	32,800	1741	1741						
2-5733-02	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 5,000MWCO/100本入 VS0612	96,000	100,000	1741	1741						
2-5733-03	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 10,000MWCO/25本入 VS0601	31,800	32,800	1741	1741						
2-5733-04	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 10,000MWCO/100本入 VS0602	96,000	100,000	1741	1741						
2-5733-05	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 30,000MWCO/25本入 VS0621	31,800	32,800	1741	1741						
2-5733-06	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 30,000MWCO/100本入 VS0622	96,000	100,000	1741	1741						
2-5733-07	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 50,000MWCO/25本入 VS0631	31,800	32,800	1741	1741						
2-5733-08	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 50,000MWCO/100本入 VS0632	96,000	100,000	1741	1741						
2-5733-09	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 100,000MWCO/25本入 VS0641	31,800	32,800	1741	1741						
2-5733-10	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 100,000MWCO/100本入 VS0642	96,000	100,000	1741	1741						
2-5733-12	遠心濃縮器(ピバスピン(R)6) 0.2um/100本入 VS0672	96,000	100,000	1741	1741						
2-5737-01	クロスフロー透過(ピハフロー(R)50)リフプロロー過/PES)5.000MWCO 1箱(2個入) VF05P1	25,800	30,000	1739	1739						
2-5737-02	クロスフロー透過(ピハフロー(R)50)リフプロロー過/PES)10.000MWCO 1箱(2個入) VF05P0	25,800	30,000	1739	1739						
2-5737-03	クロスフロー透過(ピハフロー(R)50)リフプロロー過/PES)30.000MWCO 1箱(2個入) VF05P2	25,800	30,000	1739	1739						
2-5737-04	クロスフロー透過(ピハフロー(R)50)リフプロロー過/PES)50.000MWCO 1箱(2個入) VF05P3	25,800	30,000	1739	1739						
2-5737-05	クロスフロー透過(ピハフロー(R)50)リフプロロー過/PES)100.000MWCO 1箱(2個入) VF05P4	25,800	30,000	1739	1739						
2-5737-06	クロスフロー透過(ピハフロー(R)50)リフプロロー過/PES)0.2um 1箱(2個入) VF05P7	25,800	30,000	1739	1739						
2-5738-01	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/PES)5.000MWCO VF20P1	68,800	78,000	1739	1739						
2-5738-02	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/PES)10,000MWCO VF20P0	68,800	78,000	1739	1739						
2-5738-03	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/PES)30,000MWCO VF20P2	68,800	78,000	1739	1739						
2-5738-04	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/PES)50,000MWCO VF20P3	68,800	78,000	1739	1739						
2-5738-05	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/PES)100,000MWCO VF20P4	68,800	78,000	1739	1739						
2-5738-06	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/PES)0.2um VF20P7	68,800	78,000	1739	1739						
2-5738-17	クロスフロー透過(ピハフロー(R)200)リフプロロー過/ハイドロザルト)100,000MWCO VF20H4	68,800	78,000	1739	1739						
2-582-01	高精度精密流量計 SF-1U	120,000	150,000	822	822						
2-582-02	高精度精密流量計 SF-2U	230,000	280,000	822	822						
2-582-11	高精度精密流量計 体積管 VP-1U	80,000	150,000	822	822						
2-582-12	高精度精密流量計 体積管 VP-2U	80,000	150,000	822	822						
2-582-13	高精度精密流量計 体積管 VP-3U	80,000	150,000	822	822						
2-582-14	高精度精密流量計 体積管 VP-4U	90,000	170,000	822	822						
2-582-35	高精度精密流量計(SF/VP)用ACアダプタ PS-SF-100D	8,000	10,000	-	-						
2-5965-11	グラム染色キット 500ml×5本入 1.11885.0001	20,500	21,700				32				
2-6312-01	ステンレス製鏡 KAGAN 357×457×8.5mm LKSF-3545	41,200	43,300				125				
2-6312-02	ステンレス製鏡 KAGAN 460×610×8.5mm LKSF-4560	50,200	52,700				125				
2-6312-03	ステンレス製鏡 KAGAN 460×912×8.5mm LKSF-4590	67,400	70,800				125				
2-6496-22	水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV 50129872	611,000	625,000	1613	1613						
2-6496-23	水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 3UV/UF 50129868	685,000	705,000	1613	1613						
2-6496-25	水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 6UV 50129885	748,000	753,000	1613	1613						
2-6496-26	水道水直結超純水製造装置 Smart2Pure 6UV/UF 50129887	822,000	840,000	1613	1613						
2-6496-31	水道水直結超純水製造装置 Pure3用RO膜 09.2003	34,100	35,000	1613	1613						
2-6496-32	水道水直結超純水製造装置用イオン交換カートリッジ 09.1020	33,000	34,000	1613	1613						
2-6496-34	水道水直結超純水製造装置用エアイベントフィルター 22.0091	16,500	17,000	1613	1613						
2-6496-35	水道水直結超純水製造装置用UVランプ 09.1002	56,000	58,000	1613	1613						
2-6496-36	水道水直結超純水製造装置用ウルトラフィルター 50133981	66,600	67,600	1613	1613						
2-6496-37	水道水直結超純水製造装置 Pure 6用RO膜 09.2006	35,200	36,000	1613	1613						
2-722-02	メスシリンダーラック 中・大サイズ用	41,000	42,500	2727	2727						
2-7315-01	ラボダンサー lab dancer	34,000	35,700	274	274	884					
2-7830-11-20	校正証明書付デジタル台はかり I-D33P30B1R1JP	86,200	87,700	511	511						
2-7830-12-20	校正証明書付デジタル台はかり I-D33P60B1R1JP	86,200	87,700	511	511						
2-7830-13-20	校正証明書付デジタル台はかり I-D33P60B1L2JP	93,300	94,900	511	511						
2-7830-14-20	校正証明書付デジタル台はかり I-D33P150B1L2JP	102,400	104,000	511	511						
2-7830-16-20	校正証明書付デジタル台はかり I-D33P300B1X2JP	119,000	121,000	511	511						
2-8161-35	防じんマスク 1箱(10枚入) X-3702EX	3,580	3,970	-	-						
2-8170-01	バイオボックス(VIPオリコン) 65L SBE-65ML	56,000	60,000	1518	1518						
2-8884-01	pHインジケーターストリップ ユニバーサル仕様 1箱(100枚入) 1.09535.0001	2,320	2,400				90				
2-8884-02	pHインジケーターストリップ アルカリ特仕様 1箱(100枚入) 1.09532.0001	2,380	2,460				90				
2-8945-11	プロテックE-W 1袋(100本×15シート入)	3,500	4,000				13				
2-9191-01	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.1mm	64,800	68,400	334	334						
2-9191-02	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.2mm	53,500	57,200	334	334						
2-9191-03	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.3mm	30,600	34,300	334	334						
2-9191-04	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.4mm	29,200	32,900	334	334						
2-9191-05	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.5mm	26,500	30,200	334	334						
2-9191-06	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.65mm	26,200	29,900	334	334						
2-9191-07	ジルコニアボール トレセラム(R) φ0.8mm	25,600	29,300	334	334						
2-9191-08	ジルコニアボール トレセラム(R) φ1mm	25,400	29,100	334	334						
2-9191-09	ジルコニアボール トレセラム(R) φ1.25mm	25,200	28,800	334	334						
2-9191-10	ジルコニアボール トレセラム(R) φ1.5mm	25,000	28,700	334	334						
2-9191-11	ジルコニアボール トレセラム(R) φ1.75mm	24,800	28,400	334	334						
2-9191-12	ジルコニアボール トレセラム(R) φ2mm	24,800	28,500	334	334						
2-9191-13	ジルコニアボール トレセラム(R) φ2.35mm	24,600	28,300	334	334						
2-9191-14	ジルコニアボール トレセラム(R) φ2.5mm	24,600	28,300	334	334						
2-9191-15	ジルコニアボール トレセラム(R) φ3mm	24,500	28,200	334	334						
2-9191-16	ジルコニアボール トレセラム(R) φ5mm	23,600	27,300	334	334						
2-9837-01	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 3,000MWCO/12個入 VS15T91	21,400	22,800	1742	1742						
2-9837-02	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 5,000MWCO/12個入 VS15T11	21,400	22,800	1742	1742						
2-9837-03	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 10,000MWCO/12個入 VS15T01	21,400	22,800	1742	1742						
2-9837-04	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 30,000MWCO/12個入 VS15T21	21,400	22,800	1742	1742						
2-9837-05	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 50,000MWCO/12個入 VS15T31	21,400	22,800	1742	1742						
2-9837-06	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 100,000MWCO/12個入 VS15T41	21,400	22,800	1742	1742						
2-9837-11	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 3,000MWCO/48個入 VS15T92	65,400	72,000	1742	1742						
2-9837-12	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 5,000MWCO/48個入 VS15T12	65,400	72,000	1742	1742						
2-9837-13	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 10,000MWCO/48個入 VS15T02	65,400	72,000	1742	1742						
2-9837-14	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 30,000MWCO/48個入 VS15T22	65,400	72,000	1742	1742						
2-9837-15	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 50,000MWCO/48個入 VS15T32	65,400	72,000	1742	1742						
2-9837-16	遠心濃縮器(ピバスピン(R)ターボ15) 100,000MWCO/48個入 VS15T42	65,400	72,000	1742	1742						
2-9891-01	シェーカー Roller 6 basic	263,000	271,000	294	294						
2-9891-02	シェーカー Roller 6 digital	273,000	281,000	294	294						
2-9891-03	シェーカー Roller 10 basic	321,000	331,000	294	294						
2-9891-04	シェーカー Roller 10 digital	331,000	341,000	294	294						
3-1422-11	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション バックアップ用(6ヶ付付き) IVBAR(バックアップ)-3	42,000	46,000					331			
3-1422-13	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 交換用フィルター A247専用ULPA2フィルター(EXHAUST)-3	76,000	84,000					331			
3-1422-14	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション バックアップ用(6ヶ付付き) IVBAR(バックアップ)-4	52,000	56,000					331			
3-1422-16	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 交換用フィルター A247専用ULPA2フィルター(EXHAUST)-4	80,000	88,000					331			
3-1422-17	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション バックアップ用(6ヶ付付き) IVBAR(バックアップ)-5	52,000	56,000					331			
3-1422-18	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 交換用フィルター A247専用ULPA2フィルター(DOWN FLOW)-5	132,000	146,000					331			
3-1422-19	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 交換用フィルター A247専用ULPA2フィルター(EXHAUST)-5	132,000	146,000					331			
3-1422-20	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション バックアップ用(6ヶ付付き) IVBAR(バックアップ)-6	52,000	56,000					331			
3-1422-21	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 交換用フィルター A247専用ULPA2フィルター(DOWN FLOW)-6	174,000	192,000					331			
3-1422-22	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 交換用フィルター A247専用ULPA2フィルター(EXHAUST)-6	150,000	165,000					331			
3-1422-26	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 殺菌灯15W(UV-15A-L) 27インチ 37インチ用	14,000	16,000					331			
3-1422-27	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 殺菌灯30W(UV-30A-L) 47インチ 57インチ 67インチ用	14,000	16,000					331			
3-1422-36	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット用オプション 配管(サクション用)	55,000	58,000</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-1422-75	ESCO ハイオハザードセフティキャビネット 5171100 AC2-6N7 G4 10" (6R)用排気カラー	114,000	145,000			889		331			
3-156-13	酸素モニター JK0-AW3-K	104,000	111,000	729	729						
3-156-14	酸素モニター JK0-ALJ3-K	111,000	104,000	729	729						
3-222-01	バイアルホルダー VF-13 0701-01	5,100	5,200	1215	1215						
3-222-02	バイアルホルダー VF-16 0701-02	5,100	5,200	1215	1215						
3-222-03	バイアルホルダー VF-20 0701-03	5,100	5,200	1215	1215						
3-222-04	バイアルホルダー VF-28 0701-04	5,100	5,200	1215	1215						
3-3339-41	ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612	170,000	191,000	934	934						
3-3636-11-20	赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 CS Wi-Fi	180,000	155,000	543	543						
3-4767-21	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM64-1SJP	232,000	278,000				37				
3-4767-22	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM124-1SJP	249,000	299,000				37				
3-4767-23	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM224-1SJP	262,000	314,000				37				
3-4767-24	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM213-1SJP	158,000	190,000				37				
3-4767-25	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM313-1SJP	174,000	209,000				37				
3-4767-26	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM513-1SJP	214,000	257,000				37				
3-4767-27	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM412-1SJP	124,000	149,000				37				
3-4767-28	電子天びん Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM612-1SJP	138,000	166,000				37				
3-4767-29	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM102-1SJP	149,000	179,000				37				
3-4767-30	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM102-1SJP	174,000	209,000				37				
3-4767-31	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM102-1SJP	200,000	240,000				37				
3-4767-32	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM101-1SJP	132,000	158,000				37				
3-4767-34	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM101-1SJP	162,000	194,000				37				
3-4767-35	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM5100-1SJP	124,000	149,000				37				
3-4767-36	電子天秤 Pracum(プラクタム)シリーズ PRACTUM100-1SJP	132,000	158,000				37				
3-4836-01	使い捨てカラーエプロン ホワイト 1袋(200枚×5巻入) OA301W	26,000	34,000				111				
3-4836-02	使い捨てカラーエプロン イエロー 1袋(200枚×5巻入) OA301Y	26,000	34,000				111				
3-4836-03	使い捨てカラーエプロン レッド 1袋(200枚×5巻入) OA301R	26,000	34,000				111				
3-4836-04	使い捨てカラーエプロン ブルー 1袋(200枚×5巻入) OA301B	26,000	34,000				111				
3-4836-05	使い捨てカラーエプロン グリーン 1袋(200枚×5巻入) OA301G	26,000	34,000				111				
3-4981-31	超純水製造装置 GenPureXCAD用イオン交換カートリッジ 09.2005	38,200	39,000	1613	1613						
3-4981-32	超純水製造装置 GenPureXCAD用0.2umフロロファイバーフィルター 09.1003	29,100	31,000	1613	1613						
3-4981-33	超純水製造装置 GenPureXCAD用UVランプ 09.2002	54,600	55,500	1613	1613						
3-5049-21	簡易型超純水製造装置 Mico Pure UVモデル 50132373	527,000	540,000	1613	1613						
3-5049-22	簡易型超純水製造装置 Mico Pure UV/UFモデル 50132370	612,000	630,000	1613	1613						
3-5257-01	バイオボックス本体(2L) SBE-P27	42,000	50,000	1518	1518						
3-5257-02	バイオボックス本体(45L) SBE-P45	49,000	56,000	1518	1518						
3-5522-01	ミニエアーグラインダー DOTCO (R) 146×17mm 6000min <sup>-1</sup> 10R	79,000	144,000								
3-5536-01	プッシュ缶用圧力調整器(ecoc-CAN)出口継手・ホース口 CR-10-2	38,500	40,100	2413	2413				61		
3-5536-02	プッシュ缶用圧力調整器(ecoc-CAN)出口継手・Rc1/8インチ CR-10-2	38,500	40,100	2413	2413						
3-5609-01	ディスホビベッティングリザーバー 25mL ハルク・未滅菌 50枚入 SR003	3,850	4,450	1466	1466						
3-5609-02	ディスホビベッティングリザーバー 25mL ハルク・滅菌済 50枚入 SR002	4,690	5,260	1466	1466						
3-5609-03	ディスホビベッティングリザーバー 25mL 個包装・滅菌済 1箱(1枚/袋×100袋) SR001	12,000	13,200	1466	1466						
3-5609-04	ディスホビベッティングリザーバー 40mL ハルク・未滅菌 25枚入 SR010	1,880	1,920	1466	1466						
3-5609-05	ディスホビベッティングリザーバー 40mL ハルク・滅菌済 25枚入 SR011	2,350	2,470	1466	1466						
3-5609-06	ディスホビベッティングリザーバー 40mL 個包装・滅菌済 1箱(1枚/袋×100袋) SR012	15,500	16,700	1466	1466						
3-5609-07	ディスホビベッティングリザーバー SR013 (ハルク・未滅菌)	11,100	13,100	1466	1466						
3-5609-08	ディスホビベッティングリザーバー SR014 (5枚入・滅菌済)	10,700	13,100	1466	1466						
3-5609-09	ディスホビベッティングリザーバー SR015 (個包装・滅菌済)	6,300	7,310	1466	1466						
3-5977-01	マイクロアングルスランダー AXEL 124×18mm 25000min <sup>-1</sup> MS-90	33,000	43,400							63	
3-5977-02	マイクロアングルスランダー AXEL 131×18mm 25000min <sup>-1</sup> MS-120	33,000	43,400							63	
3-5978-01	ミニアングルスランダーセット AXEL 110×35mm 19000min <sup>-1</sup> MDS-58-S	29,900	41,200							63	
3-6056-01	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PTFE 0.45um 100個入 85540-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6056-02	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PTFE 0.45um 200個入 85540-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6056-03	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PTFE 0.45um 500個入 85540-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6056-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PTFE 0.20um 100個入 85530-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6056-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PTFE 0.20um 200個入 85530-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6056-06	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PTFE 0.20um 500個入 85530-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6057-01	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PVDF 0.45um 100個入 85541-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6057-02	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PVDF 0.45um 200個入 85541-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6057-03	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PVDF 0.45um 500個入 85541-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6057-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PVDF 0.20um 100個入 85531-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6057-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PVDF 0.20um 200個入 85531-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6057-06	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PVDF 0.20um 500個入 85531-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6058-01	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP NYLON 0.45um 100個入 85539-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6058-02	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP NYLON 0.45um 200個入 85539-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6058-03	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP NYLON 0.45um 500個入 85539-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6058-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP NYLON 0.20um 100個入 85538-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6058-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP NYLON 0.20um 200個入 85538-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6058-06	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP NYLON 0.20um 500個入 85538-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6059-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PES 0.20um 100個入 85535-100	47,000	68,200	1679	1679						
3-6059-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PES 0.20um 200個入 85535-200	92,000	134,000	1679	1679						
3-6059-06	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE StEP PES 0.20um 500個入 85535-500	222,000	325,000	1679	1679						
3-6152-01	小型クリーンオープン クラス100(JISクラス5・温度安定時) DT300	893,000	938,000	-	-						
3-6152-02	小型クリーンオープン クラス100(JISクラス5・常時) DT300H	1,160,000	1,218,000	-	-						
3-6925-41	ビーズ粉砕機用チューブ 1.5mm 2.4mm SUS304 1箱(50個入) 19-610	24,000	26,000	-	-						
3-6925-43	ビーズ粉砕機用チューブ 1.5mm 1.4mm セラミック 1箱(50個入) 19-617	24,000	26,000	-	-						
3-6925-44	ビーズ粉砕機用チューブ 1.5mm 2.8mm セラミック 1箱(50個入) 19-618	24,000	26,000	-	-						
3-6925-46	ビーズ粉砕機用チューブ 2mL 0.5mm ソダガラス 1箱(50個入) 19-622	26,000	28,000	-	-						
3-6925-47	ビーズ粉砕機用チューブ 0.5mm 1.4mm セラミック 1箱(50個入) 19-626	26,000	28,000	-	-						
3-6925-48	ビーズ粉砕機用チューブ 2mm 1.4mm セラミック 1箱(50個入) 19-627	26,000	28,000	-	-						
3-6925-49	ビーズ粉砕機用チューブ 2mL 2.8mm セラミック 1箱(50個入) 19-628	26,000	28,000	-	-						
3-6925-50	ビーズ粉砕機用チューブ 2mm 2.38mm SUS304 1箱(50個入) 19-620	26,000	28,000	-	-						
3-6925-51	ビーズ粉砕機用チューブ 7mm 2.4mm SUS304 1箱(50個入) 19-670	33,000	35,000	-	-						
3-6925-52	ビーズ粉砕機用チューブ 7mm 1.4mm セラミック 1箱(50個入) 19-677	33,000	35,000	-	-						
3-6925-53	ビーズ粉砕機用チューブ 7mm 2.8mm セラミック 1箱(50個入) 19-678	33,000	35,000	-	-						
3-6925-55	ビーズ粉砕機用チューブ 30mm 2.4mm SUS304 1箱(50個入) 19-6350	43,000	46,000	-	-						
3-6925-56	ビーズ粉砕機用チューブ 30mm 1.4mm セラミック 1箱(50個入) 19-6357	43,000	46,000	-	-						
3-6925-57	ビーズ粉砕機用チューブ 30mm 2.8mm セラミック 1箱(50個入) 19-6358	43,000	46,000	-	-						
3-6925-58	ビーズ粉砕機用チューブ 50mm 2.8mm セラミック 1箱(50個入) 19-6508	43,000	46,000	-	-						
3-7750-01	ESCO用オプション プンゼンバーナー (電子着火式・フットスイッチ付き・都市ガス用)	102,000	119,000					330			
3-7750-02	ESCO用オプション プンゼンバーナー (電子着火式・フットスイッチ付き・プロパンガス用)	102,000	119,000					330			
3-7750-03	ESCO用オプション プンゼンバーナー用 ガス配管 (ハイオハザードセフティキャビネット・都市ガス用)	55,000	58,000					330			
3-7750-04	ESCO用オプション プンゼンバーナー用 ガス配管 (ハイオハザードセフティキャビネット・プロパンガス用)	55,000	58,000					330			
3-7750-05	ESCO用オプション プンゼンバーナー用 ガス配管 (ハイオクリンベンチ・都市ガス用)	55,000	58,000					330			
3-7750-06	ESCO用オプション プンゼンバーナー用 ガス配管 (ハイオクリンベンチ・プロパンガス用)	55,000	58,000					330			

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023 頁	サンクアスト 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-8305-19	ドライバキユームクリーナー交換用モーターフィルター(3枚)		2,380	2759	2759						
3-8317-01	フェイルセーフオープン(器具乾燥機) DGS400	199,800	220,000	42	42						
3-8427-01	防錆シリカゲル乾燥剤(B型) 50×75×10mm 150個入 SI-2708-5g	13,500	15,500	1189	1189						
3-8427-02	防錆シリカゲル乾燥剤(B型) 65×80×10mm 100個入 SI-2708-10g	12,000	14,000	1189	1189						
3-8427-03	防錆シリカゲル乾燥剤(B型) 65×100×10mm 50個入 SI-2708-20g	10,000	11,500	1189	1189						
3-8427-04	防錆シリカゲル乾燥剤(B型) 100×125×10mm 8個入 SI-2708-50g	8,800	10,200	1189	1189						
3-8427-05	防錆シリカゲル乾燥剤(B型) 100×170×10mm 5個入 SI-2708-100g	8,800	10,200	1189	1189						
3-8828-13	シーリングミキサーUZU用 共通スペーサー MG-O-J	500	650	212	212						
3-8828-14	シーリングミキサーUZU用 共通キャップ MG-O-K	1,500	2,050	212	212						
3-9025-01	セーフティボルトキャリア B-100-1	15,000	24,000	1208	1208						
3-9025-02	セーフティボルトキャリア B-102-1	15,000	24,000	1208	1208						
3-9425-01	三角紙(ハラフィン紙) セット No.191	680	830								551
3-9425-02	三角紙(ハラフィン紙) 小型 100枚入 No.196	1,030	1,230								551
3-9425-03	三角紙(ハラフィン紙) 中型 100枚入 No.195	1,030	1,250								551
3-9425-04	三角紙(ハラフィン紙) 大型 50枚入 No.194	750	910								551
3-9425-05	三角紙(ハラフィン紙) 特大型 50枚入 No.193	910	1,100								551
3-9426-01	三角ケース(金属製) 特大型 No.182-1	2,890	3,470								551
3-9426-02	三角ケース(金属製) No.181	3,080	3,350								551
3-9427-01	殺虫管(珪酸ゲラス) 中型 No.163	2,680	3,220								550
3-9427-02	殺虫管(珪酸ゲラス) 大型 No.162	2,820	3,390								550
3-9427-03	殺虫管(珪酸ゲラス) 特大型 No.161	3,940	4,740								550
3-9428-01	吸虫管(珪酸ゲラス) 並型 No.91	2,840	3,410								550
3-9428-02	吸虫管(珪酸ゲラス) 二重式 No.92	2,870	3,450								550
3-9430-01	展摺テープ 3種セット No.343	270	330								552
3-9430-02	展摺テープ 5種セット No.345	350	430								552
3-9431-01	展摺板 1号 125×360mm	2,480	2,980								552
3-9431-02	展摺板 2号 100×360mm	2,300	2,770								552
3-9431-03	展摺板 3号 85×360mm	2,040	2,460								552
3-9431-04	展摺板 4号 70×360mm	1,820	2,190								552
3-9431-05	展摺板 5号 60×360mm	1,750	2,110								552
3-9431-06	展摺板 6号 39×360mm	1,530	1,850								552
3-9431-07	展摺板 100×360mm	2,290	2,750								552
3-9432-01	紙製ガラスタ標本箱 75×90×50mm Mo.451	1,130	3,540								552
3-9432-02	紙製ガラスタ標本箱 90×105×50mm No.450	1,240	4,140								552
3-9432-03	紙製ガラスタ標本箱 150×120×50mm No.449	2,000	4,780								552
3-9432-04	紙製ガラスタ標本箱 205×150×50mm No.448	3,390	5,370								552
3-9432-05	紙製ガラスタ標本箱 272×205×50mm No.447	4,420	10,600								552
3-9432-06	紙製ガラスタ標本箱 300×230×50mm No.446	4,940	11,300								552
3-9432-07	紙製ガラスタ標本箱 300×400×53mm No.445	8,030	12,200								552
3-9433-01	桐製ガラスタ式標本箱 小型 215×155×60mm No.431	7,770	9,330								552
3-9433-02	桐製ガラスタ式標本箱 中型 315×220×60mm No.430	10,900	11,400								552
3-9433-03	桐製ガラスタ式標本箱 大型 358×267×60mm No.429	11,000	13,200								552
3-9433-04	桐製ガラスタ式標本箱 特大型 400×300×60mm No.428	12,000	14,500								552
3-9434-01	平均台 並型 No.406	870	1,050								552
3-9434-02	平均台 小型 No.407	900	1,090								552
3-9437-01	展摺用玉針 50本入 No.240	320	380								551
3-9914-01	化学防護長靴 ケミテック(R)ブーツ 25cm	16,500	17,400	2997	2997						
3-9914-02	化学防護長靴 ケミテック(R)ブーツ 26cm	16,500	17,400	2997	2997						
3-9914-03	化学防護長靴 ケミテック(R)ブーツ 27cm	16,500	17,400	2997	2997						
3-9914-04	化学防護長靴 ケミテック(R)ブーツ 28cm	16,500	17,400	2997	2997						
4-1795-11	遠心分離機(IGA G-L) PCRチューブ用ローター(8連×2列) IKA G-L-PCR set	33,600	35,400	1690	1690						
4-1795-12	遠心分離機(IGA G-L) 金属製ローター用PCRチューブ交換アダプタ×6個 IKA G-L-PCR	1,600	1,700	1690	1690						
4-1795-13	遠心分離機(IGA G-L) 金属製ローター用0.5mLチューブ交換アダプタ×6個 IKA G-L-0.5ml	1,600	1,700	1690	1690						
4-1795-14	遠心分離機(IGA G-L) 金属製ローター用0.4mLチューブ交換アダプタ×6個 IKA G-L-0.4ml	1,600	1,700	1690	1690						
4-1796-02	真空ポンプ ダイアフラム式 標準タイプ VACSTAR digital	426,000	447,000	449	449						
4-1796-11	真空ポンプ VACSTAR control	681,000	715,000	449	449						
4-1987-11	粘度計 ROTAVISC DINアダプターセット DINS-1	343,000	353,000	836	836						
4-1987-12	粘度計 ROTAVISC スパイラルアダプターセット SAS-1	181,000	187,000	836	836						
4-1987-13	粘度計 ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット ELVAS-1	227,000	234,000	836	836						
4-1987-14	粘度計 ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット VOLS-1	195,000	200,000	836	836						
4-1987-15	粘度計 ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット VAN-1	167,500	173,700	836	836						
4-2358-01	小型電子制御攪拌機 Nanostar 2000rpm Nanostar 7.5digital	144,000	148,000	209	209						
4-2399-01	4核プロペラ攪拌機 R1345	32,000	33,600	210	210						
4-2450-01	6CHペーパレスロード 6入力方式記録計 TRM-00J-Z	112,700	131,800	651	651						
4-2574-01	ペーシック天びん 60gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE64I-1SJP	195,000	215,000	486	486						
4-2574-02	ペーシック天びん 120gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE124I-1SJP	210,000	232,000	486	486						
4-2574-03	ペーシック天びん 220gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE224I-1SJP	229,000	253,000	486	486						
4-2574-04	ペーシック天びん 420gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE423I-1SJP	152,000	173,000	486	486						
4-2574-05	ペーシック天びん 2200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE2202I-1SJP	132,000	158,000	486	486						
4-2574-06	ペーシック天びん 6200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE6202I-1SJP	189,000	221,000	486	486						
4-2574-07	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE8201I-1SJP	142,000	170,000	486	486						
4-2574-08	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE8200I-1SJP	122,000	146,000	486	486						
4-2575-01	ペーシック天びん 60gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE64I-1SJP	175,000	193,000	486	486						
4-2575-02	ペーシック天びん 120gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE124I-1SJP	190,000	210,000	486	486						
4-2575-03	ペーシック天びん 220gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE224I-1SJP	209,000	231,000	486	486						
4-2575-04	ペーシック天びん 420gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE423I-1SJP	134,000	153,000	486	486						
4-2575-05	ペーシック天びん 2200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE2202I-1SJP	114,000	137,000	486	486						
4-2575-06	ペーシック天びん 6200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE6202I-1SJP	171,000	200,000	486	486						
4-2575-07	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE8201I-1SJP	124,000	149,000	486	486						
4-2575-08	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE8200I-1SJP	104,000	125,000	486	486						
4-2679-01	防米評価試験機 BSK-200	170,000	193,000	884	884						
4-3352-01	PTFEフィルター&吸引ボルトキット(シリコンチューブ2m付き) VAC-102	92,000	96,000					330			
4-3969-01	ノンフロンテラー RC2 lite	380,000	399,000	107	107						
4-3969-02	ノンフロンテラー RC2 GREEN basic	639,000	671,000	107	107						
4-3969-03	ノンフロンテラー RC2 GREEN control	843,000	885,000	107	107						
4-4521-11	電動バキュームリフター TB-05000	11,200	12,200	1290	1290						
4-4521-12	電動バキュームリフター XVE-1680150 ACケーブル付	3,700	6,800	1290	1290						
4-4521-13	電動バキュームリフター RK13001	3,300	4,960	1290	1290						
4-4521-14	電動バキュームリフター SN13017	380	480	1290	1290						
4-4729-02	安全メガネ・ゴーグルアクセサリ レンズクリーナー	560	640	2861	2861						
4-4729-03	安全メガネ・ゴーグルアクセサリ レンズ用ティッシュ	1,000	1,130	2861	2861						
4-4729-11	安全メガネ・ゴーグル用アクセサリ 曇り止めキット PACFAR3	1,770	2,000	-	-						
4-5094-01	CPセレクト IPO100	2,700,000	3,772,000	1455	1455						
4-5094-13	CPセレクト IPCC08018-10	36,400	45,900	1455	1455						
4-5094-14	CPセレクト IPCC08022-10	36,400	45,900	1455	1455						
4-5094-15	CPセレクト IPCC08020-10	46,000	58,900	1455	1455						
4-5094-16	CPセレクト IPCC08003-10	46,000	58,900	1455	1455						
4-5094-17	CPセレクト IPHC08000	5,000	5,880	1455	1455						
4-5094-18	CPセレクト IPHC08001	5,000	5,880	1455	1455						
4-5094-19	CPセレクト IPHC08558-5	8,700	10,600	1455	1455						
4-5095-01	シリアルダイリユーター INL140000	1,300,000	1,886,000	1413	1413						
4-5095-02	シリアルダイリユーター INL150000	1,900,000	2,720,000	1413	1413						
4-5095-11	シリアルダイリユーター INL100101	26,000	29,500	1413	1413						
4-5281-01	粘度計 ROTAVISC lo-vi HELI Complete	585,000	603,000	836	836						
4-5281-02	粘度計 ROTAVISC me-vi HELI Complete	585,000	603,000	836	836						
4-5281-03	粘度計 ROTAVISC hi-vi I HELI Complete	585,000	603,000	836	836						
4-5281-04	粘度計 ROTAVISC hi-vi II HELI Complete	585,000	603,000	836	836						
4-5281-11	粘度測定用ソフトウェア Labworldsoft 6 Visc	150,000	174,000	836	836						
4-5284-01	マッフル炉 FP103	462,000	508,000	170	170						
4-5284-02	マッフル炉 FP303	609,000	670,000	170	170						
4-5284-03	マッフル炉 FP313	609,000	670,000	170	170						
4-5284-04	マッフル炉 FP413	683,000	751,000	170	170						
4-5446-01	循環式恒温水槽 CBC5basic	861,000	895,000	107	107						
4-580-01	アラームオプションプザー(スタンド付) UP03A-100AS	9,300	10,900	38	38						
4-844-01	クリーンシューズ 22cm PA9385A-W-220	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-02	クリーンシューズ 22.5cm PA9385A-W-225	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-03	クリーンシューズ 23cm PA9385A-W-230	6,000	8,200	3214							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 2023 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 2023 頁	サイエンスカ タログ 2023 頁
4-844-05	グリーンシューズ 24cm PA9385A-W-240	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-06	グリーンシューズ 24.5cm PA9385A-W-245	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-07	グリーンシューズ 25cm PA9385A-W-250	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-08	グリーンシューズ 25.5cm PA9385A-W-255	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-09	グリーンシューズ 26cm PA9385A-W-260	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-10	グリーンシューズ 26.5cm PA9385A-W-265	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-11	グリーンシューズ 27cm PA9385A-W-270	6,000	8,200	3214	3214						
4-844-12	グリーンシューズ 28cm PA9385A-W-280	6,000	8,200	3214	3214						
4-932-01	ホモジナイザー T25 easy clean digital	380,000	392,000	298	298						
5-094-08	PP容器 No.8 75mL 50本入 0204-08	5,200	5,300	1812	1812						
5-134-05	スポイト瓶(角型ガラス製)S-120 透明 120mL 0810-05	660	670	1941	1941						488
5-135-05	スポイト瓶(角型ガラス製)S-120 褐色 120mL 0810-10	640	650	1941	1941						488
5-3090-11	シャフトジェネレーター (T25型用) 1~50mL S25N-8G	253,000	266,000	299	299						
5-3090-12	シャフトジェネレーター (T25型用) 1~100mL S25N-10G	195,000	200,000	299	299						
5-3090-13	シャフトジェネレーター (T25型用) 10~1500mL S25N-18G	195,000	200,000	299	299						
5-3090-15	シャフトジェネレーター (T25型用) 100~2000mL S25N-25F	263,000	276,000	299	299						
5-3090-19	シャフトジェネレーター (T25型用) 10~1500mL S25KV-18G	310,000	320,000	299	299						
5-3090-20	シャフトジェネレーター (T25型用) 50~2000mL S25KV-25G	364,000	382,000	299	299						
5-3090-21	シャフトジェネレーター (T25型用) 100~2000mL S25KV-25F	378,000	396,000	299	299						
5-3090-24	シャフトジェネレーター (T18型用) 1~100mL S18N-10G	188,000	198,000	299	299						
5-3090-25	シャフトジェネレーター (T18型用) 10~1500mL S18N-19G	188,000	198,000	299	299						
5-3090-29	シャフトジェネレーター (T25型用) 1~50mL S25N-8G-ST	263,000	276,000	299	299						
5-3090-30	シャフトジェネレーター (T25型用) 1~100mL S25N-10G-ST	205,000	210,000	299	299						
5-3090-31	シャフトジェネレーター (T25型用) 10~1500mL S25N-18G-ST	205,000	210,000	299	299						
5-3090-32	シャフトジェネレーター (T25型用) 50~2000mL S25N-25G-ST	259,000	272,000	299	299						
5-3090-34	シャフトジェネレーター (T25型用) 50~2000mL S25N-25G	249,000	262,000	299	299						
5-3090-42	シャフトジェネレーター (T25型用) 10~100mL 1箱(12本入) S25D-10G-KS	60,000	63,000	299	299						
5-3090-43	シャフトジェネレーター (T25型用) 10~500mL 1箱(12本入) S25D-14G-KS	60,000	63,000	299	299						
5-3090-46	シャフトジェネレーター (T18型用) 10~100mL 1箱(12本入) S18D-10G-KS	60,000	63,000	299	299						
5-3090-47	シャフトジェネレーター (T18型用) 10~500mL 1箱(12本入) S18D-14G-KS	60,000	63,000	299	299						
5-3090-48	シャフトジェネレーター (T25easy clean型用) 10~1500mL S25EC-C-18GST	236,000	246,000	299	299						
5-4040-31	ホモジナイザー(ウルトラタラックス) 本体 T25 digital	380,000	392,000	298	298						
5-4040-51	ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル 本体 T18 digital	260,000	269,000	298	298						
5-5356-01-77	ポリエチレンひしやく SCC 14-242-20	2,600	3,200	3303	3303						
5-5356-02-77	ポリエチレンひしやく SCC 14-242-25	2,900	3,500	3303	3303						
5-5356-03-77	ポリエチレンひしやく SCC 14-242-30	3,200	3,900	3303	3303						
5-5356-05-77	ポリエチレンひしやく SCC 14-242-40	4,200	5,000	3303	3303						
5-5356-06-77	ポリエチレンひしやく SCC 14-242-45	7,800	9,600	3303	3303						
61-0005-12	固定クリップ AS 2.1	4,800	4,900	-	-						
61-0005-13	固定クリップ AS 2.2	4,800	4,900	-	-						
61-0005-14	固定クリップ AS 2.3	4,800	4,900	-	-						
61-0005-15	固定クリップ AS 2.4	8,900	9,200	-	-						
61-0005-16	固定クリップ AS 2.5	8,900	9,200	-	-						
61-0005-36	タービン型攪拌羽根 30mm R 1311	35,100	36,900	212	212						
61-0005-37	タービン型攪拌羽根 70mm R 1313	54,800	57,600	212	212						
61-0005-43	プロペラ型攪拌羽根(3枚羽根・PTFEコートタイプ) R 1339	94,100	98,900	212	212						
61-0005-46	大型シェーカー 構内振とう KSS01 digital	824,000	849,000	-	-						
61-0005-47	大型シェーカー 水平往復振とう HS501 digital	824,000	849,000	-	-						
61-0005-56	ボスヘッドクランプ R.270	20,800	21,600	298	298						
61-0005-62	溶解型攪拌羽根 42mm R 1303	72,000	75,800	212	212						
61-0005-69	連続式ミル用 MFふろふ M40	50,700	53,000	309	309						
61-0005-71	シェーカー 構内振とう KS130 basic	278,000	287,000	-	-						
61-0005-72	シェーカー 構内振とう KS130 control	389,000	420,000	-	-						
61-0005-73	シェーカー 構内振とう KS260 basic	444,000	458,000	-	-						
61-0005-74	シェーカー 構内振とう KS260 control	555,000	573,000	-	-						
61-0005-79	HS 260 ベーシック 360 x 420 x 100mm HS 260 basic	444,000	458,000	-	-						
61-0005-80	HS260 control 360 x 420 x 100mm HS 260 control	555,000	573,000	-	-						
61-0005-93	プレートスタンド R 1825	49,700	52,200	298	298						
61-0006-08	クランプ R 200	6,300	6,700	298	298						
61-0006-24	ホットスターラー C-MAG HS4	100,000	103,000	256	256						
61-0006-25	マグネットスターラー 攪拌容量5L C-MAG MS4	90,000	96,000	-	-						
61-0006-26	マグネットスターラー 攪拌容量10L C-MAG MS7	100,000	106,000	-	-						
61-0006-27	マグネットスターラー 攪拌容量15L C-MAG MS10	140,000	146,000	-	-						
61-0006-84	固定クリップ(1000) AS 2.6	8,900	9,200	-	-						
61-0066-52	シグマII型温度記録計(ケータツ式) 7230-00	70,000	71,900	-	-						394
61-0066-54	シグマIIシリーズ用記録紙 温度用 7日巻 AT1681540	2,800	3,600	-	-						394
61-0066-55	シグマIIシリーズ用記録紙 温度用 32日巻 AT321540	3,500	4,300	-	-						394
61-0066-58	シグマIIシリーズ用記録紙 気圧用 7日巻 AB1684045	2,800	3,600	-	-						394
61-0066-59	シグマIIシリーズ用記録紙 気圧用 32日巻 AB324045	3,500	4,300	-	-						394
61-0132-46	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 22.0cm PA9375-N1-220	10,200	13,800	-	-						
61-0132-47	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 22.5cm PA9375-N1-225	10,200	13,800	-	-						
61-0132-48	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 23.0cm PA9375-N1-230	10,200	13,800	-	-						
61-0132-49	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 23.5cm PA9375-N1-235	10,200	13,800	-	-						
61-0132-50	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 24.0cm PA9375-N1-240	10,200	13,800	-	-						
61-0132-51	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 24.5cm PA9375-N1-245	10,200	13,800	-	-						
61-0132-52	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 25.0cm PA9375-N1-250	10,200	13,800	-	-						
61-0132-53	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 25.5cm PA9375-N1-255	10,200	13,800	-	-						
61-0132-54	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 26.0cm PA9375-N1-260	10,200	13,800	-	-						
61-0132-55	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 26.5cm PA9375-N1-265	10,200	13,800	-	-						
61-0132-56	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 27.0cm PA9375-N1-270	10,200	13,800	-	-						
61-0132-57	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 27.5cm PA9375-N1-275	10,200	13,800	-	-						
61-0132-58	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 28.0cm PA9375-N1-280	10,200	13,800	-	-						
61-0132-59	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 29.0cm PA9375-N1-290	12,240	16,560	-	-						
61-0132-60	セミロングブーツ PA9375 ホワイト 30.0cm PA9375-N1-300	12,240	16,560	-	-						
61-0193-90	Millex-HP Filter 0.45um PES 13mm Non-sterile; 100/Pk 100PK SLHPX13NL	14,900	49,100	1666	1666						
61-0286-53	色度参照溶液 R 色度試験用 欧州薬局方準拠 RI-R7 サーチビュア(R) 100269 1ST 1.00269.0001	124,000	94,500	-	-						
61-4945-95	使い捨て粉砕容器 1箱(100個入) MT40.100	118,000	121,000	308	308						
61-4945-96	保存用フタ(MT40用) 1箱(100個入) MTC 40.100	10,600	11,000	308	308						
61-4945-97	使い捨て粉砕容器MT40.10steril 1箱(10個入) MT40.10 steril	23,900	24,600	308	308						
61-4945-99	ステンレス製粉砕容器 MMT 40.1	41,000	42,300	308	308						
61-4946-01	スベアパーツセットA-MMT40.100 A-MMT 40.100	27,800	28,700	308	308						
61-4946-07	ドライブロックヒーター1 Dry block heater 1	177,000	185,000	-	-						
61-4946-08	ドライブロックヒーター2 Dry block heater 2	216,000	226,000	-	-						
61-4946-09	ドライブロックヒーター3 Dry block heater 3	253,000	265,000	-	-						
61-4946-10	ドライブロックヒーター4 Dry block heater 4	291,000	300,000	-	-						
61-4946-12	ドライヒートブロック DB 1.2	19,500	20,600	-	-						
61-4946-17	ドライヒートブロック DB 2.2	19,500	20,600	-	-						
61-4946-23	ドライヒートブロック DB 4.3	20,600	21,600	-	-						
61-4946-28	ドライヒートブロック DB 4.8	20,600	21,600	-	-						
61-4946-34	ドライヒートブロック DB 5.5	20,600	21,600	-	-						
61-4948-35	ホモジナイザー T10 basic	230,000	237,000	298	298						
61-4948-37	シャフトジェネレーター S10N-8G-ST	236,000	248,000	299	299						
61-4948-38	シャフトジェネレーター S10N-10G-ST	236,000	248,000	299	299						
61-4948-39	シャフトジェネレーター S50N-G45G-ST	518,000	533,000	298	298						
61-4948-40	シャフトジェネレーター S50KG-HH-G45G	768,000	806,000	298	298						
61-4948-41	シャフトジェネレーター S50KG-HH-G45M	818,000	860,000	298	298						
61-4948-42	シャフトジェネレーター S50KG-HH-G45F	846,000	889,000	298	298						
61-8015-43	ミニザルト(R) RC25 0.2 μ m 1箱(50個入) 17764-----K	12,400	14,000	1667	1667						
61-8015-45	ミニザルト(R) RC25 0.45 μ m 1箱(50個入) 17765-----K	12,400	14,000	1667	1667						
61-8015-68	ビバスピナー-ボ4 PES膜 MWCO 3k 25個 VS04791	32,800	34,800	-	-						
61-8015-69	ビバスピナー-ボ4 PES膜 MWCO 3k 100個 VS04792	99,600	106,000	-	-						
61-8015-70	ビバスピナー-ボ4 PES膜 MWCO 5k 25個 VS04711	32,800	34,800	-	-						
61-8015-71	ビバスピナー-ボ4 PES膜 MWCO 5k 100個 VS04712	99,600	106,000	-	-						
61-8015-72	ビバスピナー-ボ4 PES膜 MWCO 10k 25個 VS04701	32,800	34,800	-	-						
61-8015-73											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編纂2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
61-8015-77	ピバスピンターボ4 PES膜 MWC0 50k 100個 VS04T32	99,600	106,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-8015-78	ピバスピンターボ4 PES膜 MWC0 100k 25個 VS04T41	32,800	34,800	-	-	-	-	-	-	-	-
61-8015-79	ピバスピンターボ4 PES膜 MWC0 100k 100個 VS04T42	99,600	106,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9658-71	恒温水槽 BK300	199,500	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9658-72	恒温水槽 BK400	272,000	299,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9658-73	恒温水槽 BK500	293,000	308,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9658-74	恒温水槽 BK610	399,000	419,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9658-75	恒温水槽 BK710	592,000	622,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-11	オイルバス B0500	86,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-19	ラボ用 乾熱滅菌器 SK401	242,000	254,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-20	ラボ用 乾熱滅菌器 SK601	284,000	298,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-21	ラボ用 乾熱滅菌器 SK801	660,000	693,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-22	ラボ用 乾熱滅菌器 SK811	660,000	693,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-31	ラボ用オートクレーブ ST301	485,000	509,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-32	ラボ用オートクレーブ ST501	543,000	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-33	ラボ用オートクレーブ ST511	543,000	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-89	角形真空定温乾燥器 DP200	462,000	485,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-90	角形真空定温乾燥器 DP300	578,000	607,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-91	角形真空定温乾燥器 DP410	1,060,000	1,113,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9659-92	角形真空定温乾燥器 DP610	1,590,000	1,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-42	恒温器 IC101	81,000	89,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-43	恒温器 IC101W	101,000	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-44	恒温器 IC402	121,000	133,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-45	恒温器 IC602	198,000	218,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-53	低温恒温器 INC820	681,000	749,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-54	低温恒温器 IN804	604,000	664,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-55	低温恒温器 IN604	405,000	446,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-56	プログラム低温恒温器 IN604W	439,000	483,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9660-57	プログラム低温恒温器 IQ822	768,000	845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9662-12	棚板 DG800/850用 ODC10	13,000	14,000	2718	2718	-	-	-	-	-	-
61-9662-22	棚板 DN/DNF/DS-SG40用 DNDNFSSG40	12,000	13,000	2718	2718	-	-	-	-	-	-
62-0955-52	小型オイルレスコンプレッサー 0.8L PC1-0.8TL	142,000	159,000	-	-	-	-	-	-	-	-
62-0955-53	小型オイルレスコンプレッサー 5.5L PC3-5.5TL	154,000	172,000	-	-	-	-	-	-	-	-
62-0955-54	小型オイルレスコンプレッサー 15L PC4-15HL	206,000	233,000	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3781-43	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 0.1~3μL LH-729010	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-44	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 0.5~10μL LH-729020	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-45	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 2~20μL LH-729030	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-46	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 10~100μL LH-729050	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-47	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 20~200μL LH-729060	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-48	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 100~1000μL LH-729070	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-49	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 500~5000μL LH-729080	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-50	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 1~10 mL LH-729090	44,000	48,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-51	Tacta 手動ピペット Pipette 8~ch 0.5~10μL LH-729120	123,000	130,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-52	Tacta 手動ピペット Pipette 8~ch 5~100μL LH-729130	123,000	130,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-53	Tacta 手動ピペット Pipette 8~ch 30~300μL LH-729140	123,000	130,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-54	Tacta 手動ピペット Pipette 12~ch 0.5~10μL LH-729220	140,000	145,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-55	Tacta 手動ピペット Pipette 12~ch 5~100μL LH-729230	140,000	145,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3781-56	Tacta 手動ピペット Pipette 12~ch 30~300μL LH-729240	140,000	145,000	1448	1448	-	-	-	-	-	-
62-3783-28	FlexiBμLk 200μL ハルクチップ 960本入り 未滅菌 LH-B790204	4,800	5,000	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-29	FlexiBμLk 200μL ハルクチップ 960本×8箱 未滅菌 LH-B790204CTN	31,400	33,800	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-30	FlexiBμLk 350μL ハルクチップ 960本入り 未滅菌 LH-B790354	4,750	4,900	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-31	FlexiBμLk 350μL ハルクチップ 960本×8箱 未滅菌 LH-B790354CTN	31,400	32,800	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-32	FlexiBμLk 1000μL ハルクチップ480本入り 未滅菌 LH-B791004	2,500	2,600	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-33	FlexiBμLk 1000μL ハルクチップ 480本×8箱 未滅菌 LH-B791004CTN	16,200	17,440	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-35	FlexiBμLk 1000μL ハルクチップワイドボア 480本×8箱 未滅菌 LH-B791024CTN	19,600	20,800	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-36	FlexiBμLk 1200μL ハルクチップ 480本入り 未滅菌 LH-B791204	3,200	3,300	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-3783-37	FlexiBμLk 1200μL ハルクチップ 480本×8箱 未滅菌 LH-B791204CTN	20,800	22,240	1461	1461	-	-	-	-	-	-
62-4094-01	ケミテーパー 化学防護用養生テーパー 黄 4.8cm×55m 99402	10,000	11,300	-	-	-	-	-	-	-	-
63-1288-95	メビウス型攪拌羽根 R3000.1	72,000	75,600	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1288-96	メビウス型攪拌羽根 R3001.1	76,100	80,000	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1288-97	スバイラル型攪拌羽根 R3003	58,400	61,400	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1288-98	スバイラル型攪拌羽根 R3003.1	83,600	87,800	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1288-99	スバイラル型攪拌羽根 R3003.2	107,000	112,400	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1289-01	プレート型攪拌羽根 R3004	50,700	53,300	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1289-02	プレート型攪拌羽根 R3004.1	70,000	73,700	212	212	-	-	-	-	-	-
63-1289-03	プレート型攪拌羽根 R3004.2	89,600	94,100	212	212	-	-	-	-	-	-
63-2577-22	ストマフィルター ECOタイプ 1箱(500枚入) SF0501	12,600	13,600	321	321	-	-	-	-	-	-
63-2577-73	マグネットスターラー IKA myPlate	60,000	62,000	237	237	-	-	-	-	-	-
63-5534-67	攪拌機 Eurostar400 digital	627,000	645,750	210	210	-	-	-	-	-	-
63-5535-05	循環式恒温水槽 CBC 5 control	1,015,000	1,067,000	107	107	-	-	-	-	-	-
63-5535-10	循環式低温水槽 RC5 basic	834,000	876,000	107	107	-	-	-	-	-	-
63-5535-11	循環式低温水槽 RC5 control	1,014,000	1,064,000	107	107	-	-	-	-	-	-
63-5535-18	ロータリーエバポレーター RV10 auto pro V	1,672,000	1,760,000	1721	1721	-	-	-	-	-	-
63-5535-19	ロータリーエバポレーター RV10 auto pro V-C	1,735,000	1,789,000	1721	1721	-	-	-	-	-	-
63-5535-47	トルク計測器 Starvisc 200-2.5 control	1,100,000	1,155,000	210	210	-	-	-	-	-	-
63-5535-88	ホモジナイザー(分散機) T25 easy clean control	470,000	475,000	298	298	-	-	-	-	-	-
63-5535-89	T 25 easy clean control S25EC-T-C-18G-ST	276,000	290,000	299	299	-	-	-	-	-	-
63-5535-90	ミル IKA MultiDrive basic	537,000	564,000	308	308	-	-	-	-	-	-
63-5535-91	粘度計 ROTAVISC lo-vi complete	510,000	525,000	836	836	-	-	-	-	-	-
63-5535-92	粘度計 0025008351	510,000	525,000	836	836	-	-	-	-	-	-
63-5535-93	粘度計 ROTAVISC hi-vilcomplete	510,000	525,000	836	836	-	-	-	-	-	-
63-5535-94	粘度計 ROTAVISC hi-viil complete	510,000	525,000	836	836	-	-	-	-	-	-
63-7057-04	ピペット IKA Pette vario 0.1 - 2 uL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-05	ピペット IKA Pette vario 0.5 - 10 uL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-06	ピペット IKA Pette vario 2 - 20 uL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-07	ピペット IKA Pette vario 10 - 100 uL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-08	ピペット IKA Pette vario 20 - 200 uL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-09	ピペット IKA Pette vario 100 - 1000 uL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-10	ピペット IKA Pette vario 0.5 - 5 mL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-11	ピペット IKA Pette vario 1 - 10 mL	36,600	40,000	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-12	ピペット IKA Pette fix 5 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-13	ピペット IKA Pette fix 10 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-14	ピペット IKA Pette fix 20 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-15	ピペット IKA Pette fix 25 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-16	ピペット IKA Pette fix 50 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-17	ピペット IKA Pette fix 100 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-18	ピペット IKA Pette fix 200 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-19	ピペット IKA Pette fix 250 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-20	ピペット IKA Pette fix 500 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-21	ピペット IKA Pette fix 1000 uL	24,300	26,900	1449	1449	-	-	-	-	-	-
63-7057-22	ピペット用スタンド IKA Linea	10,900	11,500	1449	1449	-	-	-	-	-	-
6-4047-21-20	デジタル照度計 校正証明書付 LX-2500	47,700	43,000	761	761	-	131	-	-	-	521
6-4047-22-20	デジタル照度計 校正証明書付 LX-3000	51,300	48,000	761	761	-	131	-	-	-	521
6-4050-01	デジタルフォースゲージ FGP-0.2	84,000	92,400	881	881	-	-	-	-	-	-
6-4050-02	デジタルフォースゲージ FGP-1	84,000	92,400	881	881	-	-	-	-	-	-
6-4050-03	デジタルフォースゲージ FGP-2	84,000	92,400	881	881	-	-	-	-	-	-
6-4050-04	デジタルフォースゲージ FGP-5	84,000	92,400	881	881	-	-	-	-	-	-
64-0911-94	電子天びん Entris II BCE エssenシャルシリーズ BCE223I-1SJP	124,000	149,000	476	476	-	-	-	-	-	-
64-0911-96	電子天びん Entris II BCE エssenシャルシリーズ BCE323I-1SJP	133,000	160,000	476	476	-	-	-	-	-	-
64-0912-01	電子天びん Entris II BCE エssenシャルシリーズ BCE623I-1SJP	170,000	197,000	476	476	-	-	-	-	-	

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種Y23	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークローズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
64-1238-97	仕上工具 1/16	14,600	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-35	1/16チューブカッター	18,200	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-45	SUS316チューブ コイル 3.0×2.0×10m	14,300	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-46	SUS316チューブ コイル 3.0×2.0×20m	25,000	26,300	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-49	SUS316チューブ コイル 4.0×3.0×10m	14,300	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-50	SUS316チューブ コイル 4.0×3.0×20m	25,000	26,300	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-53	SUS316チューブ コイル 1/16×0.25×10m	15,400	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-54	SUS316チューブ コイル 1/16×0.25×20m	28,000	29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-57	SUS316チューブ コイル 1/16×0.5×10m	15,400	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-58	SUS316チューブ コイル 1/16×0.5×20m	28,000	29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-61	SUS316チューブ コイル 1/16×0.8×5m	9,000	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-62	SUS316チューブ コイル 1/16×0.8×10m	15,400	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-63	SUS316チューブ コイル 1/16×0.8×20m	28,000	29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-66	SUS316チューブ コイル 1/16×1.0×5m	9,000	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-67	SUS316チューブ コイル 1/16×1.0×10m	15,400	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-68	SUS316チューブ コイル 1/16×1.0×20m	28,000	29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-71	SUS316チューブ コイル 1/8×2.17×10m	17,600	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-72	SUS316チューブ コイル 1/8×2.17×20m	32,000	33,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-73	SUS316チューブ コイル 1/8×2.17×50m	72,000	75,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-1244-74	SUS316チューブ コイル 1/8×2.17×100m	116,000	122,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3312-60	サーモジェーサー Matrix Orbital D F2.0	363,000	399,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-73	汎用チップ HRC UNV C 10μL 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374654	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-74	汎用チップ HRC UNV C 10μL S 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374657	8,900	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-75	汎用チップ HRC UNV C 10μL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374660	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-76	汎用チップ HRC UNV C 20μL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374661	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-77	汎用チップ HRC UNV C 100μL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30537521	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-78	汎用チップ HRC UNV C 250μL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374655	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-79	汎用チップ HRC UNV C 250μL S 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374658	8,900	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-80	汎用チップ HRC UNV C 200μL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30537522	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-81	汎用チップ HRC UNV C 1000μL S 768C/8 1個(96本×8ラック入) 30374659	8,900	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-82	汎用チップ HRC UNV C 1000μL 768C/8 1個(96本×8ラック入) 30374656	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-83	汎用チップ HRC UNV C 1000μL F 768C/8 1個(96本×8ラック入) 30537523	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-84	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+ 17014393	63,700	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-85	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ 17014388	63,700	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-86	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+ 17014392	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-87	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+ 17014384	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-88	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+ 17014391	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-89	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+ 17014405	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-90	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ 17014382	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-91	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+ 17014390	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-92	ビペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS 17011790	67,200	68,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-93	ビペットライトXLS LTSタイプ L-10MLXLS 17011793	67,200	68,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-94	ビペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS 17011788	71,500	73,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-95	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+ 17014413	63,700	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-96	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+ 17014409	63,700	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-97	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+ 17014412	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-98	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+ 17014408	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3927-99	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-200XLS+ 17014411	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-01	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+ 17014414	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-02	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+ 17014407	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-03	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+ 17014410	58,000	59,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-04	ビペットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS 17011801	67,200	68,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-05	ビペットライトXLS 汎用タイプ SL-10MLXLS 17011795	67,200	68,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-06	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-10XLS+ 17013802	179,700	183,300	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-07	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-20XLS+ 17013803	167,600	171,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-08	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-50XLS+ 17013804	167,600	171,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-09	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-200XLS+ 17013805	167,600	171,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-10	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-300XLS+ 17013806	167,600	171,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-11	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-1200XLS+ 17014496	216,300	220,700	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-12	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-10XLS+ 17013807	219,600	224,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-13	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-20XLS+ 17013808	202,900	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-14	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-50XLS+ 17013809	202,900	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-15	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-200XLS+ 17013810	202,900	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-16	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-300XLS+ 17013811	202,900	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3928-17	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-1200XLS+ 17014497	272,800	278,300	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-86	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 20 μL 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389200	11,500	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-87	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 20 μL S 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389228	12,900	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-88	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 20 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389225	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-89	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 250 μL 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389243	10,400	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-90	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 250 μL S 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389245	12,100	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-91	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 200 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389239	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-92	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 250 μL W 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389247	10,400	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-93	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 250 μL SW 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389249	12,100	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-94	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 300 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389253	10,400	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-95	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 300 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389255	12,100	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-96	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1000 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389211	11,500	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-97	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1000 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389215	12,900	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-98	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1000 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389212	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3930-99	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1000 μL W 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389217	11,500	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-01	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1000 μL SW 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389220	12,900	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-02	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1200 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389230	11,500	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-03	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1200 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389234	12,900	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-04	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 1200 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389231	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-05	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 2000 μL 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389236	12,900	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-06	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 2000 μL S 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389238	14,500	14,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-07	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 2000 μL F 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389237	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-08	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 5000 μL 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389256	10,400	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-09	LTSチップ リム-ハバルカバ-ラック RT LTS 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389257	12,100	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-97	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 300 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389058	10,400	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-98	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 300 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389059	12,100	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3931-99	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 300 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389136	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-04	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 10 μL 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389163	11,500	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-06	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 10 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389172	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-07	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 10 μL G 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389174	11,500	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-08	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 10 μL GS 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389178	12,900	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-09	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 10 μL FG 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389175	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-10	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 20 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389189	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-11	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 100 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389170	21,400	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
64-3932-12	汎用チップ リム-ハバルカバ-ラック RT UNV 250 μL 960A/										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
64-8280-99	RSC-UNV-C-10μL/S-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱 (96本×10段入) 30537474	8,200	8,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-01	RSC-UNV-C-250μL/S-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱 (96本×10段入) 30537472	7,000	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-02	RSC-UNV-C-250μL/S-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱 (96本×10段入) 30537475	8,200	8,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-03	RSC-UNV-C-1000μL/S-768/8 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱 (96本×8段入) 30537473	7,000	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-04	RSC-UNV-C-1000μL/S-768/8 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱 (96本×8段入) 30537476	8,200	8,400	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-05	RC UNV 10μL 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋 (1000本入) 30537470	3,400	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-06	RC UNV 10μL X 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋 (1000本入) 30537524	3,500	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-07	RC UNV 250μL 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋 (1000本入) 30537469	3,400	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8281-08	RC UNV 1000μL 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋 (1000本入) 30537468	4,100	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-
64-8890-13	スタンダード電子天びん Secura (セキュラ) シリーズ SECURA125-1SJP	545,000	654,000	476	476	-	-	-	-	-	-
64-8890-14	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA6A41-1SJP	288,000	315,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-16	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA1241-1SJP	297,000	325,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-18	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA2241-1SJP	330,000	361,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-20	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA3241-1SJP	380,000	415,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-23	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA3231-1SJP	226,000	247,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-25	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA4231-1SJP	260,000	284,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-27	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA6231-1SJP	289,000	316,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-29	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA12031-1SJP	381,000	416,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-34	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA22021-1SJP	217,000	237,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-36	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA32021-1SJP	225,000	246,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-38	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA42021-1SJP	240,000	262,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-40	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA62021-1SJP	288,000	315,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-46	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA82011-1SJP	221,000	242,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-48	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA102011-1SJP	297,000	325,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8890-50	電子天びん Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA122011-1SJP	328,000	359,000	485	485	-	-	-	-	-	-
64-8924-42	ミル IKA MultiDrive control 0025007984	639,000	670,000	308	308	-	-	-	-	-	-
64-8924-49	MultiDrive control専用容器 MultiDrive D2000T	172,000	177,200	308	308	-	-	-	-	-	-
64-8924-50	MultiDrive control専用容器保護キャップ TC1	23,600	24,300	308	308	-	-	-	-	-	-
64-9091-96	サーモシェーカー Matrix Orbital	268,000	282,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9091-97	サーモシェーカー Matrix Delta plus	315,000	347,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9091-98	サーモシェーカー Matrix Orbital Delta plus	394,000	414,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9091-99	サーモシェーカー Matrix Orbital Delta FP	363,000	399,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9092-01	サーモシェーカー Matrix Orbital Delta F0.5	363,000	399,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-44	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO50.000 12個入 VS15TR11	21,400	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-45	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO50.000 48個入 VS15TR12	65,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-46	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO10.000 12個入 VS15TR01	21,400	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-47	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO10.000 48個入 VS15TR02	65,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-48	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO30.000 12個入 VS15TR21	21,400	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-49	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO30.000 48個入 VS15TR22	65,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-50	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO50.000 12個入 VS15TR31	21,400	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-51	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO50.000 48個入 VS15TR32	65,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-52	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO100.000 12個入 VS15TR41	21,400	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-
64-9483-53	遠心濃縮器 ビアスピナー-ポ15RC RC膜 MWCO100.000 48個入 VS15TR42	65,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-3366-29	コロスカン	495,000	592,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-3738-68	ユニバーサルスター TWISTER 1台 TWISTER set 1	63,000	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-3738-69	ユニバーサルスター TWISTER 2台 TWISTER set 2	118,000	122,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-3738-70	ユニバーサルスター TWISTER 3台 TWISTER set 3	173,000	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-3738-71	ユニバーサルスター TWISTER 4台 TWISTER set 4	228,000	238,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-3909-98	超音波式全自動身長体重計 (RS232C出力) 検定付3級 seca207r	625,000	295,000	-	-	753	-	-	-	-	-
65-8640-21	成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入 d ATLL10J	13,000	16,000	-	-	1228	-	-	-	-	-
65-8654-32	送風定温恒温器 (送風式オープン) 410 x 450 x 670mm DKM301	156,000	164,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-8654-33	送風定温恒温器 (送風式オープン) 560 x 600 x 820mm DKM401	185,000	198,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-8654-34	送風定温恒温器 (送風式オープン) 710 x 650 x 870mm DKM601	227,000	245,000	-	-	-	-	-	-	-	-
65-9616-36	ビペット・エイド リフレッシュキット 4-040-091	8,360	10,100	-	-	-	-	-	-	-	-
66-0001-25	RMT 止血帯 030018002	11,500	12,000	-	-	986	-	-	-	-	-
66-0023-13	インキュベーター INC 125 FS digital	315,000	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-
66-0023-14	インキュベーターインキュベーター INC 125 FS digital (SP20)	780,000	825,000	-	-	-	-	-	-	-	-
66-0023-15	インキュベーターインキュベーター INC 125 FS digital (SP25)	780,000	825,000	-	-	-	-	-	-	-	-
66-0023-30	三角プラスチック固定具 固定クリップ 2000mL AS2.7	12,500	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-
67-3061-23	サーモシェーカー MATRIX Orbital Delta F1.5	363,000	399,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-87	小型ボックス炉 KBF1150℃シリーズ W342×H639×D525mm KBF848N2	290,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-88	小型ボックス炉 KBF1150℃シリーズ W468×H782×D650mm KBF894N2	350,000	435,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-89	小型ボックス炉 KBF1150℃シリーズ W548×H869×D785mm KBF828N2	470,000	585,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-90	小型ボックス炉 KBF1250℃シリーズ W600×H850×D781mm KBF442N2	650,000	810,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-91	小型ボックス炉 KBF1250℃シリーズ W840×H1085×D1061mm KBF768N2	1,550,000	1,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-94	超高温ボックス炉 KBF1700℃シリーズ W744×H1415×D600mm KBF524N1	2,180,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4572-95	超高温ボックス炉 KBF1700℃シリーズ W860×H1415×D700mm KBF824N2	2,730,000	3,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4573-02	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ (1ゾーン制御タイプ) W750×H605×D452mm KTF055N2	450,000	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4573-03	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ (3ゾーン制御タイプ) W890×H700×D422mm KTF347N2	1,100,000	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4573-04	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ (3ゾーン制御タイプ) W940×H810×D512mm KTF347N2	1,500,000	1,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4752-97	高層炭水成分計 131 x 70 x 26mm MS-7013	23,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4753-27	電磁液計 EMF-823	33,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4753-64	ストロボスコープ 180L x 120W x 120mm DT-2239A	54,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4763-49	フロンガス検知器 DC-8Pro	40,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	218
67-4763-50	チェックリク FS-770C-10B	1,800	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-4763-51	フロンガス検知器 DC-009Pro	46,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-5231-27	電量測定法試薬 アクアミクロンAX 一般用陽極液 XAMA	11,600	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-
67-5231-28	電量測定法試薬 アクアミクロンAS 油類用陽極液 SAMA	12,100	13,900	-	-	-	-	-	-	-	-
67-5231-29	電量測定法試薬 アクアミクロンAKX ケトン用陽極液 AKX	11,600	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-
67-5231-30	電量測定法試薬 アクアミクロンCXU 共用陰極液 CXU	11,600	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-
67-5952-08	フェイセループオープン (安心器具乾燥器) DGS800	473,000	520,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-5952-29	オイルバス BO302	62,000	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-7083-81	多機能可溶性ガスモニター NGMシリーズ 水素検知 NGM-C01-H2	200,000	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-7083-82	多機能可溶性ガスモニター NGMシリーズ プロパン検知 NGM-C01-C3H8	200,000	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-7083-83	多機能可溶性ガスモニター NGMシリーズ メタン検知 NGM-C01-CH4	200,000	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-7083-84	多機能可溶性ガスモニター NGMシリーズ プタン検知 NGM-C01-C4H10	200,000	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67-7973-83	カラーフィルター PRF-22.5	3,800	5,150	-	-	-	-	-	-	-	160
67-7973-84	カラーフィルター PGF-22.5	3,800	5,150	-	-	-	-	-	-	-	160
67-7973-85	カラーフィルター PVF-22.5	3,800	5,150	-	-	-	-	-	-	-	160
67-7973-86	色温度変換フィルター PLB-80-22.5	3,800	5,150	-	-	-	-	-	-	-	160
67-7973-87	色温度変換フィルター PLB-120-22.5	3,800	5,150	-	-	-	-	-	-	-	160
67-8041-08-20	エノモニ-台はかり・シッピングスケール 秤量35kg 最小表示0.02kg 校正証明書付	55,000	55,700	-	-	-	-	-	-	-	-
67-9216-62	サーモシェーカー用アタッチメント 加熱カバー MX thermocover	78,600	82,700	-	-	-	-	-	-	-	-
67-9216-67	サーモシェーカー用アタッチメント 24 x 1.5mL MX 1.5ml	78,600	82,700	-	-	-	-	-	-	-	-
6-7990-12	静電気測定器 FMX-004	90,400	93,700	3311	3311	-	-	-	-	-	-
68-0449-32	ビペット・エイド Gravity Drain 4-000-102	75,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-33	ビペット・エイド PA400型 4-040-100-J	54,000	59,400	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-34	ビペット・エイド XL 4-000-105	75,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-35	ビペット・エイド Hood Mate 4-000-300	72,000	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-36	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 1-5μL 90mm Long 250個入 2-000-001-90	7,900	8,700	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-37	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 5μL 250個入 2-000-005	7,200	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-38	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 10μL 250個入 2-000-010	7,200	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-39	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 20μL 250個入 2-000-020	7,200	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-40	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 25μL 250個入 2-000-025	7,200	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-41	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 30μL 250個入 2-000-030	7,200	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-42	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 40μL 250個入 2-000-040	7,200	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-43	目盛り付きガラス毛細管マイクロビペット 44.7μL 250個入 2-000-										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
68-0449-76	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 7.0μL 100個入 1-000-0070	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-78	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 8.0μL 100個入 1-000-0080	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-80	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 9.0μL 100個入 1-000-0090	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-83	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 15μL 100個入 1-000-0150	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-85	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 20μL 100個入 1-000-0200	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-87	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 25μL 100個入 1-000-0250	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-89	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 30μL 100個入 1-000-0300	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-91	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 40μL 100個入 1-000-0400	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-93	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 50μL 100個入 1-000-0500	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-95	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 75μL 100個入 1-000-0750	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0449-97	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 80μL 100個入 1-000-0800	2,500	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-01	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 100μL 長さ100mm 100個入 1-000-1000-100	3,800	4,300	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-03	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 200μL 100個入 1-000-2000	4,100	4,700	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-06	ドラモンド・マイクロキャップ(ガラス毛細管) 5μパック(0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10μL) 1-000-125K	10,800	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-08	プラスチック・コート・ヘマトクリット毛細管 プレイン 200個×5箱入 1-040-7500-G/5	10,700	11,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-09	プラスチック・コート・ヘマトクリット毛細管 ヘパリン処理済(NH4+) 200個×5箱入 1-040-7500-HC/5	11,700	12,900	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-10	プラスチック・ヘマトクリット毛細管 プレイン 200個×5箱入 8-000-7520/5	20,000	22,200	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-11	プラスチック・ヘマトクリット毛細管 ヘパリン処理済(Na+) 200個×5箱入 8-000-7520-H/5	21,200	23,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-25	容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー モデル590 3-000-590	98,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-38	容量固定式マイクロディスペンサー モデル390 3-000-390	43,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-53	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔, 16ノズル, ストレートタイプ 3-000-102	54,000	59,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-54	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔, 24ノズル, ストレートタイプ 3-000-101	64,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-55	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔, 4ノズル, ストレートタイプ 3-000-090	30,000	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-56	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔, 8ノズル, ストレートタイプ 3-000-093	37,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-57	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔, 12ノズル, ストレートタイプ 3-000-096	48,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-58	ディスペンサー用マニホールド 20mm間隔, 4ノズル, ストレートタイプ 3-000-097	37,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-59	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔, 16ノズル, ベントタイプ 3-000-104	54,000	59,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-60	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔, 24ノズル, ベントタイプ 3-000-103	64,000	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-61	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔, 8ノズル, ベントタイプ 3-000-094	37,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-62	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔, 12ノズル, ベントタイプ 3-000-099	48,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-63	ディスペンサー用マニホールド 20mm間隔, 4ノズル, ベントタイプ 3-000-098	37,000	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0450-65	マニホールドおよびリボートキット用交換部品 テフロ製マニホールド用エンドキャップ 2個入 3-000-095	1,500	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-07	LTSチップ RGCラックタイプ 20μL 1箱(96本×10ラック入) 30819095	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-08	LTSチップ RGCラックタイプフィルター減菌済 20μL 1箱(96本×10ラック入) 30819097	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-09	LTSチップ RGCラックタイプ250μL 1箱(96本×10ラック入) 30819138	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-10	LTSチップ RGCラックタイプフィルター減菌済 200μL 1箱(96本×10ラック入) 30819140	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-11	LTSチップ RGCラックタイプ300μL 1箱(96本×8ラック入) 30840256	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-12	LTSチップ RGCラックタイプフィルター減菌済 300μL 1箱(96本×8ラック入) 30840288	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-13	LTSチップ RGCラックタイプ1000μL 1箱(96本×8ラック入) 30819141	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-14	LTSチップ RGCラックタイプフィルター減菌済 1000μL 1箱(96本×8ラック入) 30819143	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-15	LTSチップ RGCラックタイプ1200μL 1箱(96本×8ラック入) 30840257	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-16	LTSチップ RGCラックタイプフィルター減菌済 1200μL 1箱(96本×8ラック入) 30840289	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-17	汎用チップ HRCラックタイプフィルター減菌済 200μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749255	16,200	16,600	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-18	汎用チップ HRCラックタイプ250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749253	7,800	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0988-19	汎用チップ HRCラックタイプ 減菌済 250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749254	8,900	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-
6-8831-01	ストマフィルター NEOタイプ 500枚入 SF0500	16,800	16,300	321	321	-	47	-	-	-	-
6-8831-02	ストマフィルター Sタイプ 500枚入 SF0100	23,000	24,700	321	321	-	47	-	-	-	-
6-9726-01	トラップ3口ガラスコ 500ml, 16610	22,000	22,400	2038	2038	-	-	-	-	-	-
7-2903-08	ナビス駆血帯 替えチューブ ラベンダー 400mm	300	290	-	-	-	1269	-	-	-	-
7-2903-09	ナビス駆血帯 替えチューブ ミント 400mm	300	290	-	-	-	1269	-	-	-	-
7-2904-08	ナビス駆血帯 替えチューブ ラベンダー 1m	590	580	-	-	-	1269	-	-	-	-
7-2904-09	ナビス駆血帯 替えチューブ ミント 1m	590	580	-	-	-	1269	-	-	-	-
7-3717-01	卓球台MDFS18 本体	85,000	93,000	-	-	-	-	-	-	294	-
7-3739-11	AED サマリタン 小学生~大人用パッドバック PAD-PAK-03J	41,000	44,000	3117	3117	947	-	-	-	-	368
7-3739-12	AED サマリタン 未就学児用パッドバック PAD-PAK-04J	28,000	30,000	3117	3117	947	-	-	-	-	368
7-3739-21	AED サマリタン 本体(PAD350P) 350-STR-JA-10	220,000	231,000	3117	3117	947	-	-	-	-	368
7-3739-22	AED サマリタン 本体(PAD450P) 450-STR-JA-10	259,000	272,000	3117	3117	947	-	-	-	-	368
7-3993-01	アニメック(血液・医薬品用加熱器) Φ3.0~Φ4.0mm用 AM-301-4B0	98,000	115,000	-	-	-	-	-	-	1418	-
7-3993-02	アニメック(血液・医薬品用加熱器) Φ4.1~Φ5.0mm用 AM-301-5B0	98,000	115,000	-	-	-	-	-	-	1418	-
7-4030-01	フラスコブラシ 小	2,300	2,430	2688	2688	-	-	-	-	-	-
7-4030-02	フラスコブラシ 中	2,350	2,480	2688	2688	-	-	-	-	-	-
7-4030-03	フラスコブラシ 大	4,000	4,220	2688	2688	-	-	-	-	-	-
7-4449-01	ゲルビー開創器 大 1-113-003-01	52,000	56,000	-	-	-	1644	-	-	-	-
7-4449-02	ゲルビー開創器 小 1-113-003-02	52,000	56,000	-	-	-	1644	-	-	-	-
7-4449-04	ゲルビー開創器 高曲型 1-113-003-11	52,000	56,000	-	-	-	1644	-	-	-	-
7-4449-08	ゲルビー開創器 深部用 1-113-003-03	52,000	56,000	-	-	-	1644	-	-	-	-
7-4471-13	メラサキウムホルダー ダブル 900 MERASA-W900	36,000	44,000	-	-	-	1294	-	-	-	-
7-4471-14	メラサキウムホルダー ダブル 900 MERASA-W900	36,000	44,000	-	-	-	1294	-	-	-	-
7-4536-03	整形外科用パラレルブライヤー	69,000	82,000	-	-	-	1648	-	-	-	-
7-4685-02	連結管 びん針(プラスチック)タイプ 50本入, 15006	2,920	3,280	-	-	-	1412	-	-	-	-
7-6507-01	骨盤12分解モデル 女性 4075	29,800	35,700	-	-	-	-	-	-	-	380
7-6934-01-20	アズプロミニスケール 220g 校正証明書付 ACX221	24,510	24,730	-	-	-	778	-	-	-	-
7-6934-02-20	アズプロミニスケール 2200g 校正証明書付 ACX2200	24,510	24,730	-	-	-	778	-	-	-	-
7-6934-03-20	アズプロミニスケール 5200g 校正証明書付 ACX5200	26,100	26,600	-	-	-	778	-	-	-	-
7-7478-01	差し込み便器用カバー HD-BC	3,050	3,230	-	-	-	1883	-	-	-	-
7-7483-01	滑りにくいステッキカバー SKC	3,200	3,390	-	-	-	-	-	-	245	-
7-7770-02	マルチホルダー(マグネットタイプ) 2段 HH-MM2	5,200	5,700	2933	2933	483	-	-	-	-	-
7-7770-03	マルチホルダー(マグネットタイプ) 4段 HH-MM4	8,500	9,300	2933	2933	483	-	-	-	-	-
7-8363-01	アルテシモ IMEA6	14,800	18,000	-	-	-	-	-	-	-	359
7-8364-01	中性強化液消火器 NF2	16,700	20,000	-	-	-	-	-	-	-	359
7-8365-01	キッチンアイ MVF1HAR	12,100	15,800	-	-	-	-	-	-	-	359
7-8365-02	キッチンアイ MVF1HAG	12,100	15,800	-	-	-	-	-	-	-	359
7-9342-01	使いきり不織布スリッパ 24~27cm 1袋×10足入 745480	600	720	-	-	-	2035	-	-	-	-
7-9343-01	脱衣カゴ 400×300×250mm 740180	1,400	1,720	-	-	-	606	-	-	-	-
7-9343-02	脱衣カゴ 500×320×240mm 744012	1,800	1,980	-	-	-	606	-	-	-	-
7-9366-01	メラサの付き蒸い(メラサキウム用)	39,000	48,000	-	-	-	1294	-	-	-	-
7-9400-01	メラサのお数歩II MERASA-SN	30,000	36,000	-	-	-	1294	-	-	-	-
8-2144-11	注射台(スタンダード) SBH-252PA	19,800	24,500	-	-	-	1252	-	-	-	-
8-2145-11	上肢台(スタンダード) SBH-251PA	22,000	26,500	-	-	-	1255	-	-	-	-
8-2651-21	洗えるムしえない車いすクッション ブルー HD-WBL	10,000	10,600	-	-	-	1817	-	-	-	221
8-2651-22	洗えるムしえない車いすクッション ベージュ HD-WBG	10,000	10,600	-	-	-	1817	-	-	-	221
8-2651-23	洗えるムしえない車いすクッション ネイビー HD-WNV	10,000	10,600	-	-	-	1817	-	-	-	221
8-3692-01	デジタル身長計付体重計(検定付)3級 本体 seca285	295,000	230,000	-	-	-	752	-	-	-	-
8-3822-05	3M アテスト 超短時間測定用生物学的インジケータ 149 1	28,300	29,700	2737	2737	-	-	-	-	-	-
8-5304-26	アルミニウムバッグ AAK-1	3,600	3,800	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-27	アルミニウムバッグ AAK-2	3,800	4,000	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-28	アルミニウムバッグ AAK-3	4,100	4,400	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-29	アルミニウムバッグ AAK-5	4,400	4,700	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-30	アルミニウムバッグ AAK-10	5,100	5,400	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-31	アルミニウムバッグ AAK-20	9,500	10,000	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-32	アルミニウムバッグ AAK-30	12,500	13,200	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5304-33	アルミニウムバッグ AAK-50	17,500	18,400	723	723	-	-	-	-	-	-
8-5895-41	洗えるムしえないベビーベッド用マットレス ブルー HD-BB	13,500	14,300	-	-	-	1019	-	-	-	-
8-5895-42	洗えるムしえないベビーベッド用マットレス ベージュ HD-BB	13,500	14,300	-	-	-	1019	-	-	-	-
8-5895-43	洗えるムしえないベビーベッド用マットレス ネイビー HD-BB	13,500	14,300	-	-	-	1019	-	-	-	-
86-4629-69	Human MMP-1(Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit 96T EH0232	82,000	64,000	1779	1779	-	-	-	-	-	-
86-4630-12	Human TGFβ1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit 96T EH0287	82,000	64,000	1779	1779	-	-				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁
86-4674-60	Mouse Estrogen ELISA Kit 96T EM1501	93,000	64,000	1779	1779						
86-4675-71	Mouse Testosterone ELISA Kit 96T EM1850	93,000	64,000	1779	1779						
86-4685-80	Rat CORT (Corticosterone) ELISA Kit 96T ER0859	93,000	64,000	1779	1779						
86-4687-67	Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit 96T ER1094	82,000	64,000	1779	1779						
86-4687-81	Rat INS (Insulin) ELISA Kit 96T ER1113	82,000	64,000	1779	1779						
86-4687-88	Rat LH (Luteinizing Hormone) ELISA Kit 96T ER1123	82,000	64,000	1779	1779						
86-4689-69	Rat TGF-β1 (Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit 96T ER1378	82,000	64,000	1779	1779						
86-4690-47	Rat E2 (Estradiol) ELISA Kit 96T ER1507	82,000	64,000	1779	1779						
86-4690-95	Rat Ang1-7 (Angiotensin 1-7) ELISA Kit 96T ER1616	93,000	64,000	1779	1779						
86-4691-61	Rat MDA (Malonaldehyde) ELISA Kit 96T ER1878	82,000	64,000	1779	1779						
86-4694-16	FA/VB9 (Folic Acid/Vitamin B9) ELISA Kit 96T EU0381	82,000	64,000	1779	1779						
86-4694-29	8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit 96T EU2548	82,000	64,000	1779	1779						
86-7254-47	Recombinant Human Ketohexokinase/KHK (G-6His) 50ug AP75561	55,000	293,000	1774	1774						
8-7060-01	ドライバキュームクリーナー VP300HEPA	47,700	49,200				206				
8-7060-11	ドライバキュームクリーナー 交換用ペーパーパック (10枚)	2,700	2,790	2759	2759		206				
8-7060-12	ドライバキュームクリーナー 交換用HEPAフィルター	6,000	6,200	2759	2759		206				
8-7088-21	洗えるムシない体圧分散マットレス(リバーシブル) ブルー HD-MBL	65,000	68,800							1749	
8-7088-22	洗えるムシない体圧分散マットレス(リバーシブル) ベージュ HD-MBG	65,000	68,800								1749
8-7088-23	洗えるムシない体圧分散マットレス(リバーシブル) ネイビー HD-MNV	65,000	68,800								1749
8-8441-01	薬局開設セット 1セット	53,200	53,400								244
8-8542-01	尿器(コ・ポレックス)男性用/1000mL S082	2,500	2,820								1885
8-8542-02	尿器(コ・ポレックス)女性用/600mL S141	5,200	5,850								1885
8-8715-01	カラー駆血帯(交換部品) 替えゴム(レッド) 1m	1,000	1,120								1269
8-8715-05	カラー駆血帯(交換部品) 替えゴム(ブラック) 1m	1,100	1,120								1269
8-8715-06	カラー駆血帯(交換部品) 替えゴム(ベージュ) 1m	1,100	1,120								1269
8-8940-21	洗えるムシない股関節台形枕 HD-KK	16,500	17,500					1048			
89-0060-33	ビベツエイド4-040-135 4-040-135	51,500	52,000	-	-						
89-0060-34	ビベツエイドXP2 4-040-501 4-040-501	52,000	55,000	-	-						
89-0060-35	ビベツエイドXP4-040-101-J 4-040-101-J	51,500	52,000	-	-						
8-9085-02	多機能電動チェア イルリガードル NA-500 IG	12,500	14,700				1279				
8-9085-03	多機能電動チェア サイドテーブル NA-001 TS	21,600	25,900				1279				
8-9086-11	多機能電動チェア(3モーター) 本体 NA-713	598,500	743,000				1279				
8-9197-01	病産院用哺乳瓶(直付式) 100mL	200	220				1026				
8-9197-02	病産院用哺乳瓶(直付式) 200mL	280	350				1026				
8-9197-11	病産院用哺乳瓶(直付式)用 キャップ イエロー	20	40				1026				
8-9197-12	病産院用哺乳瓶(直付式)用 キャップ グリーン	20	40				1026				
8-9197-13	病産院用哺乳瓶(直付式)用 ネームプレート	20	40				1026				
89-6646-26	NanoPhotometer NP80 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) NP80-TOUCH	1,800,000	2,070,000	-	-						
89-6646-27	NanoPhotometer N60 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N60-TOUCH	1,550,000	1,700,000	-	-						
89-6646-28	NanoPhotometer N50 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N50-TOUCH	1,400,000	1,550,000	-	-						
89-6646-29	NanoPhotometer C40 分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) C40-TOUCH	810,000	880,000	-	-						
89-7174-13	NanoPhotometer N120 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N120-TOUCH	2,870,000	3,200,000	-	-						
89-8149-40	Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T EH0302	82,000	64,000	1779	1779						
89-8149-41	Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T ER1393	82,000	64,000	1779	1779						
89-8149-43	Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit 96T EH0201	82,000	64,000	1779	1779						
9-1004-11	静電気除去エアージン TG-3	154,000	160,000	3310	3310						
9-1004-21	静電気除去エアージン 交換フィルター (2個入)	22,900	23,900	3310	3310						
9-1004-22	静電気除去エアージン用ハンガーキット	2,270	2,440	3310	3310						
9-5635-01	ファスナー付きグリーンブーツ 28.0cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5635-02	ファスナー付きグリーンブーツ 27.0cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5635-03	ファスナー付きグリーンブーツ 26.0cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5635-04	ファスナー付きグリーンブーツ 25.5cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5635-05	ファスナー付きグリーンブーツ 25.0cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5635-06	ファスナー付きグリーンブーツ 24.0cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5635-07	ファスナー付きグリーンブーツ 23.0cm PA9350	12,000	15,800	3212	3212						
9-5636-01	グリーンブーツ 28.0cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						
9-5636-02	グリーンブーツ 27.0cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						
9-5636-03	グリーンブーツ 26.0cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						
9-5636-04	グリーンブーツ 25.5cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						
9-5636-05	グリーンブーツ 25.0cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						
9-5636-06	グリーンブーツ 24.0cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						
9-5636-07	グリーンブーツ 23.0cm PA9360	10,400	14,000	3212	3212						