

2024年6月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2024年7月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2023  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
感染症対策用品パンフレット  
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット  
サイエンスカタログ2024-2025

2024年7月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークラス 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズビエア 2021 頁	ナビス2023 頁	標準検査用 品目付 頁	ウェルビー ングパ ン付 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-083-13	手洗ブラシソフト No.8008	700	780			1580								
0-083-14	手洗ブラシハード No.800A	700	780			1580								
0-083-15	手洗ブラシハード・爪先付 No.880	720	870			1580								
0-083-16	手洗ブラシハード・木台 No.30	1,020	1,210			1580								
0-083-18	手洗ブラシハード・黒毛 No.100	640	760			1580								
0-084-11	ヨーテブラシ 毛丈28mm No.30	780	910			1617								
0-084-12	ヨーテブラシ 毛丈30mm No.45	910	1,080			1617								
0-084-13	ヨーテブラシ 毛丈35mm No.60	1,190	1,370			1617								
0-1517-01	ナビガードエプロン ホワイト 50枚入 フリー	1,200	1,250	2961	2961	411								
0-1517-02	ナビガードエプロン ブルー 50枚入	1,200	1,250	2961	2961	411								
0-1517-03	ナビガードエプロン ピンク 50枚入	1,200	1,250	2961	2961	411								
0-1805-11	扉付き折畳みコンテナ用コンテナ専用台車 ND-CR	10,800	11,600	1991	1991									
0-1805-12	扉付き折畳みコンテナ用連結器具セット ND-KN	1,920	2,228	1991	1991									
0-2442-11	扉付き折畳みコンテナ用連結器具セット ND-KN	3,250	3,740											
0-2442-12	扉付き折畳みコンテナ用連結器具セット ND-KN	2,490	2,870											
0-3578-01	履帯(ワッペル) 1号 M 67~88cm 004-41317	2,330	2,400								108			
0-3578-02	履帯(ワッペル) 1号 L 79~98cm 004-41318	2,330	2,400								108			
0-3578-03	履帯(ワッペル) 1号 S 58~75cm 004-41316	2,330	2,400											
0-3578-04	履帯(ワッペル) 1号 LL 91~121cm 004-41319	2,330	2,400											
0-3580-01	T字帯 電 33cm x 90cm 004-04200	400	410			1438								
0-5255-01	履帯(ワッペル) 2号 M 67~88cm 004-41321	1,580	1,640			1438								
0-5255-02	履帯(ワッペル) 2号 LL 91~108cm 004-41323	1,580	1,640			1438								
0-5255-03	履帯(ワッペル) 2号 S 58~75cm 004-41320	1,580	1,640			1438								
0-5255-04	履帯(ワッペル) 2号 L 78~98cm 004-41322	1,580	1,640			1438								
0-5496-01	脚車 160mm	5,200	6,520			1660								
0-6693-01	車両搭載用ストレッチャー用トランスポート 4070	528,000	570,000			975								
0-6693-02	車両搭載用ストレッチャー 12-9	317,000	400,000			975								
0-6693-03	車両搭載用ストレッチャー用ファスナー 5-13	65,000	70,000			975								
0-7577-01	手洗いブラシ ナイロンソフト 爪なし	750	840			1580								
0-7577-03	手洗いブラシ 馬毛	660	780			1580								
0-9158-11	ベッド掃除用手ホウキ	1,640	2,098			1707								
10-2814-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 30L 1本 1028-14	5,200	5,800	1822	1822									478
10-2815-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 50L 1本 1028-15	13,300	13,700	1822	1822									478
10-3404-55	イージーコック付瓶 広口丸型 30L 1個 1034-04	8,400	9,500	1830	1830									
10-3405-55	イージーコック付瓶 広口丸型 50L 1個 1034-05	21,700	22,300	1830	1830									
10-3607-55	レバーコック付瓶 広口丸型 30L 1個 1036-07	8,100	9,200	1831	1831									481
10-3608-55	レバーコック付瓶 広口丸型 50L 1個 1036-08	18,500	19,000	1831	1831									481
1-107-03	ラムコムエース(アナログ恒温器平型) 98 x 357 x 229mm HT-80	99,800	106,000	83	83									
1-1485-01	チューブコネクタ付きスクリーンキャップ Z162-0931JP	7,300	7,600	1815	1815									
1-1485-02	チューブコネクタ付きスクリーンキャップ Z162-0830JP	8,300	8,600	1815	1815									
1-1485-03	チューブコネクタ付きスクリーンキャップ Z162-0931JP	8,300	8,600	1815	1815									
1-1500-11	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 20mL 24本 x 4入 2019-0030	46,200	47,600	1319	1319									
1-1500-12	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 60mL 24本 x 4入 2019-0020	60,700	62,800	1319	1319									
1-1500-13	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 125mL 24本 x 2入 2019-0125	47,800	49,200	1319	1319									
1-1500-14	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 250mL 24本 x 2入 2019-0250	58,400	60,200	1319	1319									
1-1500-15	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 500mL 12本 x 2入 2019-0500	42,100	43,400	1319	1319									
1-1500-16	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 1000mL 12本 x 2入 2019-1000	56,600	58,300	1319	1319									
1-1500-17	角型増地瓶(PETG製・減菌済) 2000mL 6本 x 2入 2019-2000	45,600	47,000	1319	1319									
1-1805-11	ナイロンブラシ(PE巻) ビューレット用(大)	730	800	2685	2685									
1-1805-12	ナイロンブラシ(PE巻) ビューレット用(小)	600	660	2685	2685									
1-1805-13	ナイロンブラシ(PE巻) ビベット用(大)	650	690	2685	2685									
1-1805-14	ナイロンブラシ(PE巻) ビベット用(小)	540	580	2685	2685									
1-1805-15	ナイロンブラシ(PE巻) 細管用	520	560	2685	2685	1529								
1-1805-16	ナイロンブラシ(PE巻) 細管用(先付)	600	660	2685	2685	1529								
1-1805-19	ナイロンブラシ(PE巻) 血沈管用	520	560	2685	2685	1529								
1-1857-01	円筒型タンク 18L 11100-0005	20,000	20,600	1994	1994									
1-1857-02	円筒型タンク 28L 11100-0007	26,000	26,800	1994	1994									
1-1857-03	円筒型タンク 38L 11100-0010	26,200	27,000	1994	1994									
1-1857-04	円筒型タンク 57L 11100-0015	33,600	34,700	1994	1994									
1-1857-05	円筒型タンク 113L 11100-0030	60,900	62,800	1994	1994									
1-1879-01	紫外線・湿度・温度データロガー TR-74JL	32,000	35,000	627	627									
1-1972-02	送液ポンプ用チューブ O-フレックス L/S14 06424-14	9,700	14,300	402	402									
1-2077-11	ビッドリ手袋(15G指先コート) L 10枚入 2993	2,270	2,450	2922	2922									
1-2077-12	ビッドリ手袋(15G指先コート) M 10枚入 2993	2,270	2,450	2922	2922									
1-2077-13	ビッドリ手袋(15G指先コート) S 10枚入 2993	2,270	2,450	2922	2922									
1-246-01	ホトスター HS-BSD	59,500	63,000	258	258									
1-246-12	ホトスター HS-BHSD	118,000	141,000	258	258									
1-248-11	ホトスター6進式 HS-360H	315,000	380,000	261	261									
1-250-02	マグネチックスター HS-3B型	36,800	40,000	233	233									
1-254-11	強力マグネチックスター HS-4SD	123,000	132,000	247	247									
1-255-01	マグネチックスター HS-360	144,000	163,000	239	239									
1-262-01	電池式スター HS-4DC	32,900	34,800	237	237									
1-2621-01	ビッドリ手袋(18G) 10枚入 2989-18G L	2,250	2,420	2922	2922									
1-2621-02	ビッドリ手袋(18G) 10枚入 2989-18G M	2,250	2,420	2922	2922									
1-2621-03	ビッドリ手袋(18G) 10枚入 2989-18G S	2,250	2,420	2922	2922									
1-2687-07	広口試薬ボトル 褐色 10L 1本(1本) 2256-7020JP	16,600	17,100	1824	1824									
1-269-01	試験管ミキサー HM-10H	56,700	59,600	276	276									
1-270-01	試験管ミキサー(固定式) HM-10型	42,200	44,800	276	276									
1-2792-01	耐熱刷毛(PP絨) 15mm 5号	160	200	383	383									
1-2792-02	耐熱刷毛(PP絨) 30mm 10号	200	240	383	383									
1-2792-03	耐熱刷毛(PP絨) 40mm 15号	260	310	383	383									
1-2792-04	耐熱刷毛(PP絨) 50mm 20号	280	400	383	383									
1-3099-01	10進式マグネチックスター HS-400	259,000	273,000	239	239									
1-3520-11	ワイヤレスデータロガー 温度1ch(内蔵) おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR501B	14,800	18,000	630	630									
1-3520-12	ワイヤレスデータロガー 温度1ch(内蔵) おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR501BL	17,800	22,500	630	630									
1-3521-11	ワイヤレスデータロガー 温度1ch(外付付) おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR502B	16,800	20,000	630	630									
1-3521-12	ワイヤレスデータロガー 温度1ch(外付付) おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR502BL	19,800	24,500	630	630									
1-3522-11	ワイヤレスデータロガー 温度・湿度1ch(外付付) おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR503B	24,800	26,000	630	630									
1-3522-12	ワイヤレスデータロガー 温度・湿度1ch(外付付) おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR503BL	27,800	30,500	630	630									
1-3523-11	ワイヤレスデータロガー 1ch おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR505B	16,000	16,000	630	630									
1-3523-12	ワイヤレスデータロガー 1ch おんどりRTR500Bシリーズ 子機 RTR505BL	19,000	22,500	630	630									
1-3528-12	ワイヤレスデータロガー おんどりRTR500Bシリーズ 親機 RTR502BW	39,000	47,000	629	629									
1-3528-14	ワイヤレスデータロガー おんどりRTR500Bシリーズ 親機 RTR502BC	27,000	30,000	629	629									
1-3529-01	ワイヤレスデータロガー(子機) 温度・湿度・頻度・UV x各1ch RTR-574	38,000	41,000	629	629									
1-3629-01	電子除菌器 DH-109C-1R	144,000	154,000	441	441									
1-3629-02	電子除菌器 DH-209C-1R	237,000	255,000	441	441									
1-3700-01	卓上型pH&導電率検出計(PC2700)用 pHセンサー ガラス ECFG7370101B	49,900	51,700	658	658									
1-3700-05	ラムドスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) PMP樹脂 ECFG7252R01B	23,900	24,800	658	658									
1-3700-07	ラムドスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス EC620185	88,800	92,000	658	658									
1-3701-03	ラムドスターpH-ORP用 電極用内部補充液 ダブルジャンクションpH電極用 ECRE002	19,500	20,200	658	658									
1-3702-01	ハンディタイプ用 保存液 ECRE005	5,900	6,110	658	658									
1-3702-02	ラムドスター用 電極保存液 EC620130Nシリーズ(1-6938-22-1-3700-08)用 ECRE006	13,000	13,500	658	658									
1-3703-01	ラムドスター導電率計用校正液 84uS/cm 480mLボトル ECCON84BT	3,420	3,600											

品番	商品名	旧価格	新価格	新発注数量 2023	サブスタ 2023 頁	ナビス2024 頁	サンワ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	標準仕様用 品/バリエ ーション	ウェルビー イング/バ リエーション	サイエンス カタログ 頁
1-5074-07	標準ポンプヘッド L/S24 鉄 7024-20	41,000	58,600	401	401									
1-5075-01	標準ポンプヘッド L/S13 ステンレス(SUS304) 7013-21	60,000	83,800	401	401									
1-5075-02	標準ポンプヘッド L/S14 ステンレス(SUS304) 7014-21	60,000	83,800	401	401									
1-5075-03	標準ポンプヘッド L/S16 ステンレス(SUS304) 7016-21	60,000	83,800	401	401									
1-5075-04	標準ポンプヘッド L/S17 ステンレス(SUS304) 7017-21	60,000	83,800	401	401									
1-5075-05	標準ポンプヘッド L/S18 ステンレス(SUS304) 7018-21	60,000	83,800	401	401									
1-5075-06	標準ポンプヘッド L/S15 ステンレス(SUS304) 7015-21	60,000	83,800	401	401									
1-5075-07	標準ポンプヘッド L/S24 ステンレス(SUS304) 7024-21	60,000	83,800	401	401									
1-5078-01	マルチチャンネルポンプヘッド用チューブカートリッジ(小) 7519-05	138,000	195,400	400	400									
1-5078-02	マルチチャンネルポンプヘッド用チューブカートリッジ(中) 7519-80	22,000	30,000	400	400									
1-5078-03	マルチチャンネルポンプヘッド用チューブカートリッジ(大) 7519-70	22,000	30,000	400	400									
1-5079-04	ポンプヘッド連装用取付金具(標準ヘッド・イージーロードヘッド用) ヘッド数2 1袋(4本入) 7013-05	8,800	12,400	401	401									
1-5079-05	ポンプヘッド連装用取付金具(標準ヘッド・イージーロードヘッド用) ヘッド数3 1袋(4本入) 7013-08	11,000	16,100	401	401									
1-5079-06	ポンプヘッド連装用取付金具(標準ヘッド・イージーロードヘッド用) ヘッド数4 1袋(4本入) 7013-09	12,000	17,800	401	401									
1-5086-21	ケールスター CSB-900S	320,000	340,000	263	283									
1-5086-21	ケールスター CSB-900S	320,000	340,000	263	283									
1-5106-09	ローテータ用オプティカルセンサー チューブホルダー15mLチューブ用	208,000	234,000											
1-5298-02	ラムダスター用オプティカルセンサー(校正済) pH6.86 490nmホトLED ECUJ988BT	3,420	3,600	669	669									
1-5298-04	ラムダスター用オプティカルセンサー(校正済) pH9.18 480nmホトLED ECUJ919BT	3,420	3,600	669	669									
1-5332-13	温度センサ ステンレス保護管 185mmφ3.0mm TR-5220	5,600	6,000											
1-5332-36	おんどりワイヤレスデータロガー専用ACアダプタ AD-06A1	2,500	3,500	629	629									
1-5414-11	ラムダスターハンディタイプpH計用 温度センサー PHSTEM01P	13,600	15,000	658	658									
1-5522-06	センサプロブ Kシリーズ K-1000	37,800	42,800	556	556									
1-5522-17	センサプロブ Kシリーズ K-1200	21,900	24,500	556	556									
1-5726-25	小型ハイブリッドレコーダ(6針式温度記録計) 記録紙1箱(10巻入) HZCGA0105EL001	10,400	13,400	650	650									
1-5787-12	ラムダスターハンディタイプ用 pH電極 ECFCT25201B	20,600	21,400	658	658									
1-6164-01	サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー) S 1箱(100枚入) 外エンボスS	530	560	2880	2880	474								
1-6164-02	サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー) M 1箱(100枚入) 外エンボスM	530	560	2880	2880	474								
1-6164-03	サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー) L 1箱(100枚入) 外エンボスL	530	560	2880	2880	474								
1-6198-01	ポータブルアシレータ(ハキュシップ) 159010	93,900	87,000	431	431									
1-6198-02	ポータブルアシレータ(ハキュシップ) 159000	106,000	98,000	431	431									
1-6198-11	ポータブルアシレータ交換用Ichニードルアダプター 155502	3,890	3,800	431	431									
1-6198-12	ポータブルアシレータ交換用Ichニードルアダプター 155503	10,500	9,600	431	431									
1-6198-13	ポータブルアシレータ交換用Ichニードルアダプター 5巻入 159023	3,890	3,800	431	431									
1-6255-01	吸引ハンドオペレーター(ハキュボーイ) 155900	51,600	44,000	431	431									
1-6255-11	吸引ハンドオペレーター用Ichニードルアダプター 155522	4,340	4,000	431	431									
1-6255-12	吸引ハンドオペレーター用Ichニードルアダプター 155523	7,140	6,800	431	431									
1-6255-13	吸引ハンドオペレーター用Ichニードルアダプター 155524	9,310	8,800	431	431									
1-6318-01	pH標準緩衝液 1箱(12パック入) K9020X(G,pH4)	4,700	4,800	672	672									
1-6318-02	pH標準緩衝液 1箱(12パック入) K9020Z(G,pH7)	4,700	4,800	672	672									
1-6318-03	pH標準緩衝液 1箱(12パック入) K9020G(G,pH9)	4,700	4,800	672	672									
1-6319-01	pH計比較電極内部液 6巻入 K9080XU	4,700	4,800	672	672									
1-6319-02	pH計比較電極内部液 6巻入 K9084LP	6,200	6,000	672	672									
1-6321-01	導電率計標準液 K921ZA	1,010	1,040	680	680									
1-6393-01	非接触回転計 RM-2000	26,200	29,800	859	859									
1-6514-01	フルイ目録除去ブラシ 塩ビ台ナylon No.1	5,130	5,370	361	361									
1-6514-02	フルイ目録除去ブラシ 塩ビ台ナylon No.2	5,130	5,370	361	361									
1-6514-03	フルイ目録除去ブラシ 塩ビ台ナylon No.3	5,130	5,370	361	361									
1-6514-04	フルイ目録除去ブラシ 塩ビ台ナylon No.4	5,130	5,370	361	361									
1-6726-01	ソコレックスSH用バレル 0.5mL 6巻入 0187.00	20,000	22,000	1481	1481									
1-6726-02	ソコレックスSH用バレル 1mL 6巻入 0187.01	17,000	18,700	1481	1481									
1-6726-03	ソコレックスSH用バレル 2mL 6巻入 0187.02	19,300	21,200	1481	1481									
1-6726-04	ソコレックスSH用バレル 5mL 6巻入 0187.05	21,500	23,700	1481	1481									
1-6726-05	ソコレックスSH用バレル 10mL 6巻入 0187.10	23,500	25,900	1481	1481									
1-6726-06	ソコレックスSH用バレル 20mL 3巻入 0187.20	13,600	15,000	1481	1481									
1-6726-07	ソコレックスSH用シリジスタント	5,200	5,700	1481	1481									
1-6726-11	ソコレックスSH用マニホール 4チャンネル	26,300	28,900	1481	1481									
1-6726-12	ソコレックスSH用マニホール 8チャンネル	33,500	36,900	1481	1481									
1-6726-15	ソコレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 250mL 1.187.250	9,000	9,200	1480	1480									
1-6726-16	ソコレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー接続バルブ 187.613	3,600	3,800	1480	1480									
1-6726-17	ソコレックスSH用 専用消毒液 70mL	4,800	5,360	1481	1481									
1-6726-18	ソコレックスSH用バレル 0.3mL 6巻入 187.003	23,000	25,300	1481	1481									
1-6888-01	フルボット 300×300×21(mm) 60401	3,000	3,450	3037	3037									
1-6888-02	フルボット 300×300×21(mm) 60411	5,400	6,210	3037	3037									
1-6888-03	フルボット 300×300×10(mm) 60421	9,900	11,380	3037	3037									
1-6913-01	pH標準液 K9084F(pH4)	1,050	1,080	672	672									
1-6913-02	pH標準液 K9084G(pH7)	1,050	1,080	672	672									
1-6913-03	pH標準液 K9084H(pH9)	1,050	1,080	672	672									
1-6913-04	pH標準液 6巻入 K9084L(pH4)	6,000	6,200	672	672									
1-6913-05	pH標準液 6巻入 K9084M(pH7)	6,000	6,200	672	672									
1-6913-06	pH標準液 6巻入 K9084N(pH9)	6,000	6,200	672	672									
1-6938-22	ラムダスター用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス ECR820131	39,000	40,400	658	658									
1-6941-11	高度計用 校正済セット TN100CALKT	66,100	68,500	707	707									
1-6941-21	高度計 本体 TN100R	195,000	202,000	707	707									
1-6941-22	高度計用 交換用サンプリングパイプ 1袋(4巻入) ECTN100CVKIT	15,200	15,800	707	707									
1-6942-11	ラムダスターハンディタイプpH計用pH電極 ECFCT352901B	26,000	28,000	658	658									
1-7116-01	トルビーカー(目安目盛付き) 50mL TB-50	720	840	2058	2058									
1-7116-02	トルビーカー(目安目盛付き) 100mL TB-100	650	840	2058	2058									457
1-7116-03	トルビーカー(目安目盛付き) 200mL TB-200	700	900	2058	2058									457
1-7116-04	トルビーカー(目安目盛付き) 300mL TB-300 SCI	810	1,030	2058	2058									457
1-7116-05	トルビーカー(目安目盛付き) 500mL TB-500	1,210	1,570	2058	2058									457
1-7116-06	トルビーカー(目安目盛付き) 1L TB-1L	2,940	3,850	2058	2058									457
1-7116-07	トルビーカー(目安目盛付き) 2L TB-2L	8,030	9,000	2058	2058									457
1-7116-08	トルビーカー(目安目盛付き) 3L TB-3L	9,460	10,500	2058	2058									457
1-7117-01	コニカルビーカー 50mL CB-50	720	840	2058	2058									457
1-7117-02	コニカルビーカー 100mL CB-100	720	840	2058	2058									457
1-7117-03	コニカルビーカー 200mL CB-200	770	900	2058	2058									457
1-7117-04	コニカルビーカー 300mL CB-300	890	1,020	2058	2058									457
1-7117-05	コニカルビーカー 500mL CB-500	1,360	1,570	2058	2058									457
1-7117-06	コニカルビーカー 1L CB-1L	3,480	3,830	2058	2058									457
1-7117-07	コニカルビーカー 2L CB-2L	8,060	9,500	2058	2058									457
1-7347-01	強化瓶 250mL 6巻 DS2126-0250	31,800	32,800	1815	1815									
1-7347-06	強化瓶 10L 2226-020ZJP	41,000	42,300	1815	1815									
1-7347-07	強化瓶 20L 2226-0050	57,500	59,300	1815	1815									
1-7803-01	セパラブルガラスコリキ(平面摺合タイプ) 300mL 005660-300	12,600	12,500	2014	2014									
1-7803-02	セパラブルガラスコリキ(平面摺合タイプ) 500mL 005660-500	15,100	15,000	2014	2014									
1-7803-03	セパラブルガラスコリキ(平面摺合タイプ) 1000mL 005660-1000	19,700	19,500	2014	2014									
1-7803-04	セパラブルガラスコリキ(平面摺合タイプ) 2L 005660-2000	26,300	26,000	2014	2014									
1-7806-01	セパラブルカバー(平面摺合タイプ) 005610-1 TS24/40 1つ口 005610-1(一つ口)	14,600	14,500	2014	2014									
1-7806-02	セパラブルカバー(平面摺合タイプ) 005620-1 TS24/40 2つ口 005620-1(二つ口)	18,800	18,500	2014	2014									
1-7806-03	セパラブルカバー(平面摺合タイプ) 005630-1 TS24/40 3つ口 005630-1(三つ口)	24,100	24,000	2014	2014									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2023 頁	サンプル 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	標準検査用 品目 頁	ウェルビー ング ページ 頁	サイエンス カ タログ 頁
1-8413-08	丸底フラスコ 3000mL MF-3L	13,000	14,980	2004	2004									460
1-8414-02	ケルダールフラスコ 50mL 180mm KF-50	2,190	2,700	2009	2009									
1-8414-03	ケルダールフラスコ 100mL 225mm KF-100	2,190	2,410	2009	2009									
1-8414-04	ケルダールフラスコ 200mL 290mm KF-200	2,320	2,720	2009	2009									
1-8414-05	ケルダールフラスコ 300mL 330mm KF-300	2,570	2,830	2009	2009									
1-8414-06	ケルダールフラスコ 500mL 370mm KF-500	3,220	3,550	2009	2009									
1-8509-04	イージーロード3ポンプヘッド ステンレス 77800-62	84,000	119,200	401	401									
1-8770-01	カルチャーベセル 15L 2600-0012	46,200	47,200	1316	1316									
1-8999-11	定温乾燥器 B・S・Vシリーズ用 300用棚板セット(前荷重:15kg) TAS300	4,200	5,200	38	38									
1-8999-12	定温乾燥器 B・S・Vシリーズ用 450用棚板セット(標準棚板) TAS450	5,600	6,550	38	38									
1-8999-13	定温乾燥器 B・S・Vシリーズ用 600用棚板セット(標準棚板) TAS600	9,500	11,000	38	38									
1-914-11	ホットプレート HP-4530N	131,000	145,000	138	138									
1-915-11	ラムエース(デジタル恒温器半型) 97×342×231mm HT-100N	126,000	135,000	83	83									
1-9207-22	ツインpHメーター用オプション用 pH6.86標準液14mL×6本入 514-686	3,300	3,700	671	671									
1-9207-23	ツインpHメーター用オプション用 pH4.01標準液14mL×6本入 514-4	3,300	4,400	671	671									
1-9333-03	導電率FEチユープ S1827-80 XAD74-061914	61,500	64,500	2263	2263									
1-9473-01	高圧蒸気滅菌器 LBS-325	640,000	710,000	2732	2732									
1-9473-02	高圧蒸気滅菌器 LBS-245	530,000	590,000	2732	2732									
1-9593-01	石炭除去剤 オルガゾール10	1,700	2,080	123	123									
1-9822-01	おんどり 大気圧・湿度・湿度データロガー TR-73U	32,800	35,000	627	627									
1-9960-02	エコノミー脱粉筒 固定U型 430	3,700	3,900	223	223									
1-9964-01	清量計(内装型) 100mL 422	900	930	2089	2089									
2-1194-01	コルクシート 中粒 450×300×2	400	470	2168	2168									
2-1194-02	コルクシート 中粒 450×300×6	620	890	2168	2168									
2-1194-03	コルクシート 中粒 600×450×2	490	610	2168	2168									
2-1194-04	コルクシート 中粒 600×450×6	1,180	1,670	2168	2168									
2-1194-06	コルクシート ベーパー	990	1,440	2168	2168									
2-1967-05	平底フラスコ 1000mL 217115401	3,200	3,900	2003	2003									
2-1985-01-20	過熱防止装置 校正証明書付 TS101	98,000	102,000	569	569									
2-1985-02-20	過熱防止装置 校正証明書付 TS310	106,000	110,000	569	569									
2-3259-01	食品検体容器 90mL 1箱(1個×100個入) 23213-2	6,000	6,230	1409	1409									
2-3259-03	食品検体容器 60mL 赤 1箱(1個×100個入) 231402	5,200	5,330	1409	1409									34
2-3259-04	食品検体容器 120mL 青 1箱(1個×100個入) 23223-2B	8,400	9,000	1409	1409									34
2-3259-05	食品検体容器(スクリーニキップタイプ) 160mL 赤 100個入 28800E0	10,400	11,500	1409	1409									
2-3429-01	光量子計 センサー内蔵式 MQ-100X	70,000	75,000											131
2-3429-02	光量子計 センサープレート式 MQ-200X	80,000	85,000											131
2-3647-04	寒天(粉末) 一級 250g 01000814	4,000	5,500	1791	1791									
2-3934-01	樹脂台車 カルテオ(スチールハンドルタイプ) 折蓋 780X490 黒 プレーキなし MPK-720-W	15,700	16,300	1277	1277	160								
2-3934-02	樹脂台車 カルテオ(スチールハンドルタイプ) 折蓋 780X490 黒 プレーキなし MPK-720-BK	15,700	16,300	1277	1277	160								
2-3935-01	樹脂台車 カルテオ(スチールハンドルタイプ) 折蓋 780X490 白 ストッパー付 MPK-720-W-SS	22,900	23,400	1277	1277	160								
2-3935-02	樹脂台車 カルテオ(スチールハンドルタイプ) 折蓋 780X490 黒 ストッパー付 MPK-720-BK-SS	22,900	23,400	1277	1277	160								
2-478-10	ディスクセル セルホルダー 280	500	530	1714	1714									
2-478-11	ディスクセル 角型70 100個入 1982	960	990	1714	1714									
2-5312-01	ソレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 0.5mL 173SH.05005	24,000	26,400	1480	1480									
2-5312-02	ソレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 1mL 173SH.0501	24,000	26,400	1480	1480									
2-5312-03	ソレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 2mL 173SH.0502	24,000	26,400	1480	1480									
2-5312-04	ソレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 5mL 173SH.0505	26,500	29,200	1480	1480									
2-5312-05	ソレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 10mL 173SH.0510	30,800	33,900	1480	1480									
2-5312-06	ソレックスSH SH173 クラシック 連続分注器 20mL 173SH.0520	49,000	53,900	1480	1480									
2-5312-07	ソレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 1mL(2リングタイプ) 163SH.0501	25,300	27,800	1480	1480									
2-5312-08	ソレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 2mL(2リングタイプ) 163SH.0502	25,300	27,800	1480	1480									
2-5312-09	ソレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 5mL(2リングタイプ) 163SH.0505	26,500	29,200	1480	1480									
2-5312-10	ソレックスSH SH163 クラシック 連続分注器 10mL(2リングタイプ) 163SH.0510	30,800	33,900	1480	1480									
2-5312-11	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 1mL 174SH.0501	41,500	45,700	1480	1480									
2-5312-12	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 2mL 174SH.0502	41,500	45,700	1480	1480									
2-5312-13	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 5mL 174SH.0505	45,000	49,500	1480	1480									
2-5312-14	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 10mL 174SH.0510	53,000	58,300	1480	1480									
2-5312-15	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 1mL 164SH.0501	43,500	47,900	1480	1480									
2-5312-16	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 2mL 164SH.0502	43,500	47,900	1480	1480									
2-5312-17	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 5mL 164SH.0505	48,200	52,900	1480	1480									
2-5312-18	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 10mL 164SH.0510	55,800	61,400	1480	1480									
2-5312-19	ソレックスSH 連続分注器(クラシック) 0.3mL 173SH.05003	27,500	30,100	1480	1480									
2-5312-20	ソレックスSHプレミアム用部品 1. 170. 950	21,900	23,700	1480	1480									
2-6357-01	パーソナルSCメーター SC72-21JAA	107,000	110,200	675	675									
2-6357-11	パーソナルSCメーター(SC72)用電極 一般用 SC72SN-21-AA	33,900	34,900	675	675									
2-6357-12	パーソナルSCメーター(SC72)用電極 低導電率用 SC72SN-11-AA	44,100	45,400	675	675									
2-6357-13	パーソナルSCメーター(SC72)用電極 高耐食性用 SC72SN-31-AA	77,800	80,100	675	675									
2-6357-14	パーソナルSCメーター(SC72)用電極 高濃度用 SC72SN-41-AA	77,800	80,100	675	675									
2-6358-01	パーソナルpH計 PH71-11JAA	87,800	90,400	663	663									
2-6358-02	パーソナルpH計 PH72-21JAA	95,700	98,500	663	663									
2-6358-11	パーソナルpH計用pH標準電極 KCl無糖結晶 PH72SN-11-AA	27,100	27,900	663	663									
2-6358-12	パーソナルpH計用pH標準電極 KCl(結晶型) PH72SN-21-AA	27,100	27,900	663	663									
2-6358-13	パーソナルpH計用ORP電極 OR72SN-41-AA	29,400	30,300	663	663									
2-6358-14	パーソナルpH計用pH電極 ニードル型 PH72SN-32-AA	29,300	30,100	663	663									
2-6358-15	パーソナルpH計用pH電極 試験管用 PH72SN-33-AA	29,300	30,100	663	663									
2-6546-01	ローケータープラス(TM)凍結保存容器 71L uRプラス	750,000	760,000	1514	1514									
2-6546-02	ローケータープラス(TM)凍結保存容器 121L 4プラス	860,000	870,000	1514	1514									
2-6546-03	ローケータープラス(TM)凍結保存容器 184L 6プラス	960,000	980,000	1514	1514									
2-6681-01	液晶デジタル顕微鏡(生物顕微鏡) CE44341	74,500	97,500	930	930									
2-6681-12	液晶デジタル顕微鏡 CE44347	78,000	94,500	930	930									
2-7732-21	ディスプレイ計算機 C-Chip(改良ノイザル型)1箱(50枚入) DHC-N01	17,900	20,100	1596	1596									
2-7732-23	ディスプレイ計算機 C-Chip(ビルゲル型)1箱(50枚入) DHC-B02	17,900	20,100	1596	1596									
2-7732-24	ディスプレイ計算機 C-Chip(フックスローゼン型)1箱(50枚入) DHC-F01	17,900	20,100	1596	1596									
2-7936-01	液体ろ過機 ステンレス 40メッシュ ER-01	4,210	4,500	2163	2163									
2-7936-03	液体ろ過機 ステンレス 80メッシュ ER-03	4,220	4,500	2163	2163									
2-7936-04	液体ろ過機 ステンレス 100メッシュ ER-04	4,220	4,500	2163	2163									
2-8003-01	サイエンスオートクレーブ(18L) NCC-18LV	354,000	359,000	2729	2729									
2-8003-02	サイエンスオートクレーブ(18L) NCC-18LVB	323,000	330,000	2729	2729									
2-8059-01	サイエンスオートクレーブ(4L) コンパクトサイズ NCC-1701	239,000	245,000	2729	2729									
2-8059-02	サイエンスオートクレーブ(4L) コンパクトサイズ NCC-1701B	240,000	245,000	2729	2729									
2-8253-01	フルイ目録除去ブラシ(ローナー用) NO.1 編目用	1,090	1,200	361	361									
2-8253-02	フルイ目録除去ブラシ(ローナー用) NO.2 中目用	1,090	1,200	361	361									
2-8253-03	フルイ目録除去ブラシ(ローナー用) NO.3 粗目用	1,090	1,200	361	361									
2-8253-04	フルイ目録除去ブラシ(ローナー用) NO.4 極粗目用	1,090	1,200	361	361									
2-8341-18	ディスプレイ計算機 C-Chip(ビルゲル型)1箱(100枚入) 2239955	4,500	4,940	-	-									
2-8924-01	手洗ブラシ NO.60	360	460	2702	2702									136
2-8925-01	柄付ボトルブラシ 中 ブルー	1,350	1,640											151
2-8925-02	柄付ボトルブラシ 中 ピンク	1,350	1,640											151
2-8925-03	柄付ボトルブラシ 中 グリーン	1,350	1,640											151
2-9080-01	ネジゆるみ止め用接着剤 222	1,250	1,370	2425										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費 繰上2023 実績	サブプライム 2023 実績	ナビス2024 実績	サニーブーズ 2024 実績	設備2024 実績	アズビエア 2023 実績	アズツール 2021 実績	ナビ船2023 実績	標準値対費用 品/100円	ウェルビー イング/100円	サイエンスカ タログ 実績
2-9655-03	廃液回収容器 (GL45) 10L 107952	6,600	6,900	1847	1847									
2-9832-21	白衣(綿100%) 男性用 S 9414345	5,200	5,400	2940	2940									
2-9832-24	白衣(綿100%) 男性用 XL 9414348	5,200	5,400	2940	2940									
3-029-01	温度計用クランプ 21573-071	9,080	9,600	2192	2192									
3-1285-11	作業台 (ホウトタイプ) 引出し(片面) 2 1200×750×800mm KSD-1275W	158,000	166,000	1004	1004									
3-1285-12	作業台 (ホウトタイプ) 引出し(片面) 3 1500×750×800mm KSD-1575W	188,000	197,000	1004	1004									
3-1285-13	作業台 (ホウトタイプ) 引出し(片面) 4 1800×750×800mm KSD-1875W	226,000	238,000	1004	1004									
3-1285-14	作業台 (ホウトタイプ) 引出し(片面) 4 2400×750×800mm KSD-2475W	310,000	325,000	1004	1004									
3-1762-01	スミス手袋 (マチ付き) S 1袋 (12双入) #001S	960	1,100							2				
3-1762-02	スミス手袋 (マチ付き) M 1袋 (12双入) #001M	960	1,100							2				
3-1762-03	スミス手袋 (マチ付き) L 1袋 (12双入) #001L	960	1,100							2				
3-2000-01	ステンレスハンガー 10本入	6,730	7,500	3156	3156				66					
3-2000-02	ステンレスハンガー (タグ無) 10本入	6,600	7,300	3156	3156			359						
3-2000-03	ステンレスハンガー (円型タグ付) 10本入	7,900	9,000	3156	3156			359						
3-2373-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×1mm □10-1	2,040	2,450	2345	2345									
3-2373-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×1mm □20-1	3,850	4,620	2345	2345									
3-2373-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×1mm □30-1	5,900	6,600	2345	2345									
3-2373-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×1mm □40-1	7,700	9,240	2345	2345									
3-2373-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×1mm □50-1	8,970	10,800	2345	2345									
3-2373-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×1mm □60-1	13,200	15,900	2345	2345									
3-2373-07	溶融石英研磨板 (角板) 70×70×1mm □70-1	16,500	19,800	2345	2345									
3-2373-08	溶融石英研磨板 (角板) 80×80×1mm □80-1	25,300	30,400	2345	2345									
3-2373-09	溶融石英研磨板 (角板) 90×90×1mm □90-1	27,000	32,400	2345	2345									
3-2373-10	溶融石英研磨板 (角板) 100×100×1mm □100-1	29,200	35,100	2345	2345									
3-2373-11	溶融石英研磨板 (角板) 150×150×1mm □150-1	31,400	37,700	2345	2345									
3-2373-12	溶融石英研磨板 (角板) 200×200×1mm □200-1	55,000	66,000	2345	2345									
3-2373-13	溶融石英研磨板 (角板) 300×300×1mm □300-1	110,000	132,000	2345	2345									
3-2374-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×2mm □10-2	2,420	2,910	2345	2345									
3-2374-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×2mm □20-2	4,180	5,020	2345	2345									
3-2374-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×2mm □30-2	5,830	7,000	2345	2345									
3-2374-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×2mm □40-2	8,250	9,900	2345	2345									
3-2374-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×2mm □50-2	9,350	11,300	2345	2345									
3-2374-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×2mm □60-2	13,800	16,600	2345	2345									
3-2374-07	溶融石英研磨板 (角板) 70×70×2mm □70-2	19,800	23,800	2345	2345									
3-2374-08	溶融石英研磨板 (角板) 80×80×2mm □80-2	26,400	31,700	2345	2345									
3-2374-09	溶融石英研磨板 (角板) 90×90×2mm □90-2	28,700	34,500	2345	2345									
3-2374-10	溶融石英研磨板 (角板) 100×100×2mm □100-2	32,200	38,700	2345	2345									
3-2374-11	溶融石英研磨板 (角板) 150×150×2mm □150-2	47,200	56,700	2345	2345									
3-2374-12	溶融石英研磨板 (角板) 200×200×2mm □200-2	57,800	69,400	2345	2345									
3-2374-13	溶融石英研磨板 (角板) 300×300×2mm □300-2	110,000	132,000	2345	2345									
3-2375-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×3mm □10-3	2,530	3,040	2345	2345									
3-2375-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×3mm □20-3	4,400	5,280	2345	2345									
3-2375-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×3mm □30-3	6,050	7,260	2345	2345									
3-2375-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×3mm □40-3	8,470	10,200	2345	2345									
3-2375-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×3mm □50-3	9,570	11,500	2345	2345									
3-2375-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×3mm □60-3	14,200	17,100	2345	2345									
3-2375-07	溶融石英研磨板 (角板) 70×70×3mm □70-3	20,500	24,600	2345	2345									
3-2375-08	溶融石英研磨板 (角板) 80×80×3mm □80-3	27,200	32,700	2345	2345									
3-2375-09	溶融石英研磨板 (角板) 90×90×3mm □90-3	29,000	34,800	2345	2345									
3-2375-10	溶融石英研磨板 (角板) 100×100×3mm □100-3	33,800	40,600	2345	2345									
3-2375-11	溶融石英研磨板 (角板) 150×150×3mm □150-3	50,300	60,400	2345	2345									
3-2375-12	溶融石英研磨板 (角板) 200×200×3mm □200-3	60,500	72,600	2345	2345									
3-2375-13	溶融石英研磨板 (角板) 300×300×3mm □300-3	113,000	136,000	2345	2345									
3-2376-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×4mm □10-4	2,750	3,300	2345	2345									
3-2376-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×4mm □20-4	4,620	5,550	2345	2345									
3-2376-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×4mm □30-4	6,270	7,530	2345	2345									
3-2376-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×4mm □40-4	8,580	10,300	2345	2345									
3-2376-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×4mm □50-4	9,790	11,800	2345	2345									
3-2376-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×4mm □60-4	14,400	17,300	2345	2345									
3-2376-07	溶融石英研磨板 (角板) 70×70×4mm □70-4	21,700	26,100	2345	2345									
3-2376-08	溶融石英研磨板 (角板) 80×80×4mm □80-4	28,300	34,000	2345	2345									
3-2376-09	溶融石英研磨板 (角板) 90×90×4mm □90-4	30,100	36,200	2345	2345									
3-2376-10	溶融石英研磨板 (角板) 100×100×4mm □100-4	35,300	42,400	2345	2345									
3-2376-11	溶融石英研磨板 (角板) 150×150×4mm □150-4	50,500	61,000	2345	2345									
3-2376-12	溶融石英研磨板 (角板) 200×200×4mm □200-4	60,800	72,600	2345	2345									
3-2376-13	溶融石英研磨板 (角板) 300×300×4mm □300-4	118,000	142,000	2345	2345									
3-2377-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×5mm □10-5	2,970	3,570	2345	2345									
3-2377-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×5mm □20-5	4,620	5,550	2345	2345									
3-2377-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×5mm □30-5	6,270	7,530	2345	2345									
3-2377-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×5mm □40-5	8,800	10,600	2345	2345									
3-2377-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×5mm □50-5	10,000	12,000	2345	2345									
3-2377-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×5mm □60-5	15,100	18,200	2345	2345									
3-2377-07	溶融石英研磨板 (角板) 70×70×5mm □70-5	23,500	28,200	2345	2345									
3-2377-08	溶融石英研磨板 (角板) 80×80×5mm □80-5	29,800	35,800	2345	2345									
3-2377-09	溶融石英研磨板 (角板) 90×90×5mm □90-5	31,100	37,400	2345	2345									
3-2377-10	溶融石英研磨板 (角板) 100×100×5mm □100-5	36,200	43,500	2345	2345									
3-2377-11	溶融石英研磨板 (角板) 150×150×5mm □150-5	58,200	69,900	2345	2345									
3-2377-12	溶融石英研磨板 (角板) 200×200×5mm □200-5	71,500	85,800	2345	2345									
3-2377-13	溶融石英研磨板 (角板) 300×300×5mm □300-5	124,000	149,000	2345	2345									
3-2378-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×6mm □10-6	3,080	3,700	2345	2345									
3-2378-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×6mm □20-6	4,730	5,680	2345	2345									
3-2378-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×6mm □30-6	6,380	7,860	2345	2345									
3-2378-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×6mm □40-6	9,350	11,300	2345	2345									
3-2378-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×6mm □50-6	10,600	12,800	2345	2345									
3-2378-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×6mm □60-6	16,900	20,300	2345	2345									
3-2378-07	溶融石英研磨板 (角板) 70×70×6mm □70-6	24,300	29,200	2345	2345									
3-2378-08	溶融石英研磨板 (角板) 80×80×6mm □80-6	31,100	37,400	2345	2345									
3-2378-09	溶融石英研磨板 (角板) 90×90×6mm □90-6	32,000	38,400	2345	2345									
3-2378-10	溶融石英研磨板 (角板) 100×100×6mm □100-6	37,000	44,400	2345	2345									
3-2378-11	溶融石英研磨板 (角板) 150×150×6mm □150-6	62,800	75,400	2345	2345									
3-2378-12	溶融石英研磨板 (角板) 200×200×6mm □200-6	78,800	95,800	2345	2345									
3-2378-13	溶融石英研磨板 (角板) 300×300×6mm □300-6	138,000	166,000	2345	2345									
3-2379-01	溶融石英研磨板 (角板) 10×10×7mm □10-7	3,300	3,960	2345	2345									
3-2379-02	溶融石英研磨板 (角板) 20×20×7mm □20-7	4,730	5,680	2345	2345									
3-2379-03	溶融石英研磨板 (角板) 30×30×7mm □30-7	6,600	7,920	2345	2345									
3-2379-04	溶融石英研磨板 (角板) 40×40×7mm □40-7	9,570	11,500	2345	2345									
3-2379-05	溶融石英研磨板 (角板) 50×50×7mm □50-7	11,700	14,100	2345	2345									
3-2379-06	溶融石英研磨板 (角板) 60×60×7mm □60-7													



品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費 繰越2023 費	ソフトウェア 2023 費	ナビス2024 費	サニーブーズ 2024 費	設備2024 費	アズビエア 2023 費	アズツール 2021 費	ナビス2023 費	標準対策費用 品/人/月	ウェルビーイング/人/月	サイエンスカ タログ 費
3-2392-11	溶融石英研磨板 (丸板) φ150×10mm ○150-10	75,700	90,900	2345	2345									
3-2392-12	溶融石英研磨板 (丸板) φ200×10mm ○200-10	113,000	136,000	2345	2345									
3-2393-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×1 □10-1	2,640	3,170	2345	2345									
3-2393-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×1 □20-1	5,170	6,210	2345	2345									
3-2393-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×1 □30-1	7,150	8,580	2345	2345									
3-2393-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×1 □40-1	10,000	12,000	2345	2345									
3-2393-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×1 □50-1	11,700	14,100	2345	2345									
3-2393-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×1 □60-1	17,200	20,700	2345	2345									
3-2393-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×1 □70-1	21,300	25,600	2345	2345									
3-2393-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×1 □80-1	25,200	30,300	2345	2345									
3-2393-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×1 □90-1	29,800	35,800	2345	2345									
3-2393-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×1 □100-1	31,500	37,800	2345	2345									
3-2393-11	合成石英研磨板 (角板) 150×150×1 □150-1	47,200	56,700	2345	2345									
3-2393-12	合成石英研磨板 (角板) 200×200×1 □200-1	68,800	82,600	2345	2345									
3-2393-13	合成石英研磨板 (角板) 300×300×1 □300-1	143,000	172,000	2345	2345									
3-2394-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×2 □10-2	3,080	3,700	2345	2345									
3-2394-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×2 □20-2	5,900	6,900	2345	2345									
3-2394-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×2 □30-2	7,700	9,240	2345	2345									
3-2394-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×2 □40-2	10,800	13,000	2345	2345									
3-2394-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×2 □50-2	12,200	14,700	2345	2345									
3-2394-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×2 □60-2	18,000	21,600	2345	2345									
3-2394-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×2 □70-2	25,700	30,900	2345	2345									
3-2394-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×2 □80-2	31,500	37,800	2345	2345									
3-2394-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×2 □90-2	37,700	45,300	2345	2345									
3-2394-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×2 □100-2	42,500	51,000	2345	2345									
3-2394-11	合成石英研磨板 (角板) 150×150×2 □150-2	59,700	71,700	2345	2345									
3-2394-12	合成石英研磨板 (角板) 200×200×2 □200-2	72,900	87,500	2345	2345									
3-2394-13	合成石英研磨板 (角板) 300×300×2 □300-2	146,000	176,000	2345	2345									
3-2395-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×3 □10-3	3,300	3,960	2345	2345									
3-2395-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×3 □20-3	5,830	7,000	2345	2345									
3-2395-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×3 □30-3	8,030	9,640	2345	2345									
3-2395-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×3 □40-3	11,000	13,200	2345	2345									
3-2395-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×3 □50-3	12,900	15,500	2345	2345									
3-2395-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×3 □60-3	18,600	22,400	2345	2345									
3-2395-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×3 □70-3	26,700	32,100	2345	2345									
3-2395-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×3 □80-3	34,500	41,400	2345	2345									
3-2395-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×3 □90-3	40,300	48,400	2345	2345									
3-2395-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×3 □100-3	44,000	52,800	2345	2345									
3-2395-11	合成石英研磨板 (角板) 150×150×3 □150-3	60,000	79,200	2345	2345									
3-2395-12	合成石英研磨板 (角板) 200×200×3 □200-3	77,000	92,400	2345	2345									
3-2395-13	合成石英研磨板 (角板) 300×300×3 □300-3	151,000	182,000	2345	2345									
3-2396-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×4 □10-4	3,630	4,360	2345	2345									
3-2396-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×4 □20-4	6,050	7,260	2345	2345									
3-2396-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×4 □30-4	8,470	10,200	2345	2345									
3-2396-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×4 □40-4	11,300	13,600	2345	2345									
3-2396-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×4 □50-4	13,200	15,900	2345	2345									
3-2396-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×4 □60-4	18,800	22,600	2345	2345									
3-2396-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×4 □70-4	28,300	34,000	2345	2345									
3-2396-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×4 □80-4	37,700	45,300	2345	2345									
3-2396-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×4 □90-4	41,500	49,800	2345	2345									
3-2396-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×4 □100-4	48,700	58,500	2345	2345									
3-2396-11	合成石英研磨板 (角板) 150×150×4 □150-4	73,600	88,400	2345	2345									
3-2396-12	合成石英研磨板 (角板) 200×200×4 □200-4	96,300	116,000	2345	2345									
3-2396-13	合成石英研磨板 (角板) 300×300×4 □300-4	154,000	185,000	2345	2345									
3-2397-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×5 □10-5	3,850	4,620	2345	2345									
3-2397-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×5 □20-5	6,050	7,260	2345	2345									
3-2397-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×5 □30-5	8,250	9,900	2345	2345									
3-2397-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×5 □40-5	11,800	14,200	2345	2345									
3-2397-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×5 □50-5	13,100	15,800	2345	2345									
3-2397-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×5 □60-5	19,700	23,700	2345	2345									
3-2397-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×5 □70-5	30,800	37,000	2345	2345									
3-2397-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×5 □80-5	39,300	47,200	2345	2345									
3-2397-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×5 □90-5	45,500	54,600	2345	2345									
3-2397-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×5 □100-5	53,500	64,200	2345	2345									
3-2397-11	合成石英研磨板 (角板) 150×150×5 □150-5	84,800	102,000	2345	2345									
3-2397-12	合成石英研磨板 (角板) 200×200×5 □200-5	105,000	126,000	2345	2345									
3-2397-13	合成石英研磨板 (角板) 300×300×5 □300-5	165,000	198,000	2345	2345									
3-2398-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×6 □10-6	4,400	5,280	2345	2345									
3-2398-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×6 □20-6	6,270	7,530	2345	2345									
3-2398-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×6 □30-6	9,130	11,000	2345	2345									
3-2398-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×6 □40-6	14,000	16,800	2345	2345									
3-2398-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×6 □50-6	15,700	18,900	2345	2345									
3-2398-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×6 □60-6	21,000	25,200	2345	2345									
3-2398-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×6 □70-6	40,800	49,000	2345	2345									
3-2398-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×6 □80-6	47,200	56,700	2345	2345									
3-2398-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×6 □90-6	56,500	67,800	2345	2345									
3-2398-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×6 □100-6	75,500	90,600	2345	2345									
3-2399-01	合成石英研磨板 (角板) 10×10×7 □10-7	6,930	8,320	2345	2345									
3-2399-02	合成石英研磨板 (角板) 20×20×7 □20-7	8,030	9,640	2345	2345									
3-2399-03	合成石英研磨板 (角板) 30×30×7 □30-7	12,900	15,500	2345	2345									
3-2399-04	合成石英研磨板 (角板) 40×40×7 □40-7	17,600	21,200	2345	2345									
3-2399-05	合成石英研磨板 (角板) 50×50×7 □50-7	20,800	25,000	2345	2345									
3-2399-06	合成石英研磨板 (角板) 60×60×7 □60-7	25,200	30,300	2345	2345									
3-2399-07	合成石英研磨板 (角板) 70×70×7 □70-7	69,200	83,100	2345	2345									
3-2399-08	合成石英研磨板 (角板) 80×80×7 □80-7	69,200	83,100	2345	2345									
3-2399-09	合成石英研磨板 (角板) 90×90×7 □90-7	75,500	90,600	2345	2345									
3-2399-10	合成石英研磨板 (角板) 100×100×7 □100-7	80,000	106,000	2345	2345									
3-2400-01	合成石英研磨板 (丸板) φ10×10 □10-8	11,800	13,200	2345	2345									
3-2400-02	合成石英研磨板 (丸板) φ20×20 □20-8	16,800	14,200	2345	2345									
3-2400-03	合成石英研磨板 (丸板) φ30×30 □30-8	16,800	20,200	2345	2345									
3-2400-04	合成石英研磨板 (丸板) φ40×40 □40-8	23,100	27,800	2345	2345									
3-2400-05	合成石英研磨板 (丸板) φ50×50 □50-8	21,300	25,600	2345	2345									
3-2400-06	合成石英研磨板 (丸板) φ60×60 □60-8	26,100	31,400	2345	2345									
3-2400-07	合成石英研磨板 (丸板) φ70×70 □70-8	72,300	86,800	2345	2345									
3-2400-08	合成石英研磨板 (丸板) φ80×80 □80-8	73,800	88,600	2345	2345									
3-2401-01	合成石英研磨板 (丸板) φ10×10 □10-9	11,800	14,200	2345	2345									
3-2401-02	合成石英研磨板 (丸板) φ20×20 □20-9	12,400	14,900	2345	2345									
3-2401-03	合成石英研磨板 (丸板) φ30×30 □30-9	17,600	21,200	2345	2345									
3-2401-04	合成石英研磨板 (丸板) φ40×40 □40-9	23,900	28,700	2345	2345									





品番	商品名	旧価格	新価格	新発売商品 継続2023 頁	サブストア 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークラ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	標準仕様 品/バリエーション 頁	ウェルビーイング ページ 頁	サイエンス カタログ 頁
3-2426-01	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 10×10 □10-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-02	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 20×20 □20-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-03	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 30×30 □30-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-04	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 40×40 □40-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-05	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 50×50 □50-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-06	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 60×60 □60-8	1,870	2,200		2344									
3-2426-07	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 70×70 □70-8	1,870	2,200		2344									
3-2426-08	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 80×80 □80-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-09	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 90×90 □90-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-10	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 100×100 □100-8	2,640	3,080		2344									
3-2426-11	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 150×150 □150-8	3,080	3,630		2344									
3-2426-12	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 200×200 □200-8	5,060	5,830		2344									
3-2426-13	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 300×300 □300-8	6,600	7,920		2344									
3-2427-01	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 10×10 □10-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-02	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 20×20 □20-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-03	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 30×30 □30-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-04	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 40×40 □40-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-05	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 50×50 □50-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-06	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 60×60 □60-10	1,980	2,310		2344									
3-2427-07	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 70×70 □70-10	1,980	2,310		2344									
3-2427-08	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 80×80 □80-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-09	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 90×90 □90-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-10	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 100×100 □100-10	2,860	3,300		2344									
3-2427-11	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 150×150 □150-10	3,300	3,960		2344									
3-2427-12	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 200×200 □200-10	5,500	6,600		2344									
3-2427-13	ガラス角板 青板(ノード)ガラス 300×300 □300-10	7,480	8,800		2344									
3-2428-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-1	1,100	1,320		2344									
3-2428-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-1	1,100	1,320		2344									
3-2428-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-1	880	990		2344									
3-2428-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-1	880	990		2344									
3-2428-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-1	880	990		2344									
3-2428-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-1	880	990		2344									
3-2428-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-1	1,100	1,320		2344									
3-2428-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-1	1,100	1,320		2344									
3-2428-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-1	1,100	1,320		2344									
3-2428-10	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ100 O100-1	1,100	1,320		2344									
3-2428-11	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ150 O150-1	2,640	3,080		2344									
3-2428-12	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ200 O200-1	4,180	4,840		2344									
3-2429-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-2	1,100	1,320		2344									
3-2429-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-2	1,100	1,320		2344									
3-2429-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-2	880	990		2344									
3-2429-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-2	880	990		2344									
3-2429-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-2	880	990		2344									
3-2429-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-2	880	990		2344									
3-2429-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-2	1,100	1,320		2344									
3-2429-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-2	1,100	1,320		2344									
3-2429-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-2	1,100	1,320		2344									
3-2429-10	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ100 O100-2	1,100	1,320		2344									
3-2429-11	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ150 O150-2	1,760	2,090		2344									
3-2429-12	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ200 O200-2	2,640	3,080		2344									
3-2430-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-3	1,320	1,540		2344									
3-2430-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-3	1,320	1,540		2344									
3-2430-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-3	1,320	1,540		2344									
3-2430-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-3	1,320	1,540		2344									
3-2430-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-3	1,320	1,540		2344									
3-2430-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-3	1,320	1,540		2344									
3-2430-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-3	1,760	2,090		2344									
3-2430-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-3	1,760	2,090		2344									
3-2430-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-3	1,760	2,090		2344									
3-2430-10	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ100 O100-3	1,760	2,090		2344									
3-2430-11	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ150 O150-3	1,760	2,090		2344									
3-2430-12	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ200 O200-3	2,640	3,080		2344									
3-2431-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-4	2,970	3,520		2344									
3-2431-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-4	2,970	3,520		2344									
3-2431-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-4	2,640	3,080		2344									
3-2431-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-4	2,640	3,080		2344									
3-2431-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-4	2,640	3,080		2344									
3-2431-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-4	2,640	3,080		2344									
3-2431-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-4	3,080	3,630		2344									
3-2431-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-4	3,080	3,630		2344									
3-2431-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-4	3,080	3,630		2344									
3-2431-10	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ100 O100-4	3,080	3,630		2344									
3-2431-11	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ150 O150-4	3,740	4,400		2344									
3-2431-12	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ200 O200-4	5,500	6,600		2344									
3-2432-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-5	2,200	2,640		2344									
3-2432-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-5	2,200	2,640		2344									
3-2432-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-5	1,760	2,090		2344									
3-2432-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-5	1,760	2,090		2344									
3-2432-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-5	1,760	2,090		2344									
3-2432-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-5	1,760	2,090		2344									
3-2432-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-5	2,200	2,640		2344									
3-2432-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-5	2,200	2,640		2344									
3-2432-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-5	2,200	2,640		2344									
3-2432-10	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ100 O100-5	2,200	2,640		2344									
3-2432-11	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ150 O150-5	2,640	3,080		2344									
3-2432-12	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ200 O200-5	3,740	4,400		2344									
3-2433-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-6	2,640	3,080		2344									
3-2433-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-6	2,640	3,080		2344									
3-2433-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-6	2,200	2,640		2344									
3-2433-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-6	2,200	2,640		2344									
3-2433-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-6	2,200	2,640		2344									
3-2433-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-6	2,200	2,640		2344									
3-2433-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-6	2,640	3,080		2344									
3-2433-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-6	2,640	3,080		2344									
3-2433-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-6	2,640	3,080		2344									
3-2433-10	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ100 O100-6	2,640	3,080		2344									
3-2433-11	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ150 O150-6	3,300	3,960		2344									
3-2433-12	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ200 O200-6	4,620	5,500		2344									
3-2434-01	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ10 O10-8	3,960	4,620		2344									
3-2434-02	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ20 O20-8	3,960	4,620		2344									
3-2434-03	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ30 O30-8	3,960	4,620		2344									
3-2434-04	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ40 O40-8	3,960	4,620		2344									
3-2434-05	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ50 O50-8	3,960	4,620		2344									
3-2434-06	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ60 O60-8	2,860	3,300		2344									
3-2434-07	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ70 O70-8	2,860	3,300		2344									
3-2434-08	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ80 O80-8	3,960	4,620		2344									
3-2434-09	ガラス丸板 青板(ノード)ガラス φ90 O90-8	3,960	4,620		2344									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費 2023 円	サブスタ 2023 円	ナビス2024 円	サニーク 2024 円	設備2024 円	アズビエ 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	標準検査用 品/心付 円	ウェルビー ング/心付 円	サイエンス カ タログ 円
3-4886-02	カウンタークロス 厚手 ピンク 60枚入 6902P	2,070	2,190	2491	2491									
3-4886-03	カウンタークロス 厚手 ブルー 60枚入 6902B	2,070	2,190	2491	2491									
3-4886-04	カウンタークロス 厚手 グリーン 60枚入 6902G	2,070	2,190	2491	2491									
3-4887-01	カウンタークロス 薄手 ホワイト 100枚入 6900W	2,100	2,210	2491	2491									
3-4887-02	カウンタークロス 薄手 ピンク 100枚入 6900P	2,100	2,210	2491	2491									
3-4887-03	カウンタークロス 薄手 ブルー 100枚入 6900B	2,100	2,210	2491	2491									
3-4887-04	カウンタークロス 薄手 グリーン 100枚入 6900G	2,100	2,210	2491	2491									
3-5644-01	超静音オイルフリーコンプレッサ CWP04-8C	396,000	434,000	440	440									
3-576-01	グリーンルーム用ビニールテープ 緑 89133-256	4,490	4,800	3281	3281									
3-5805-11	作業台 (木製) 1200×750×800mm KSC-1275	139,000	147,000	1004	1004			150						
3-5805-12	作業台 (木製) 1500×750×800mm KSC-1575	165,000	175,000	1004	1004			150						
3-5805-13	作業台 (木製) 1800×750×800mm KSC-1875	203,000	217,000	1004	1004			150						
3-5805-14	作業台 (木製) 2400×750×800mm KSC-2475	276,000	292,000	1004	1004			150						
3-5806-11	作業台 (木製+片面引出し付き) 1200×750×800mm KSD-1275	168,000	176,000	1004	1004			151						
3-5806-12	作業台 (木製+片面引出し付き) 1500×750×800mm KSD-1575	205,000	215,000	1004	1004			151						
3-5806-13	作業台 (木製+片面引出し付き) 1800×750×800mm KSD-1875	247,000	261,000	1004	1004			151						
3-5806-14	作業台 (木製+片面引出し付き) 2400×750×800mm KSD-2475	333,000	349,000	1004	1004			151						
3-5897-01	ダイオキシン測定キット 200-22A	4,050	4,300	2230	2230									
3-6105-01	ポータブルミニO2インキュベーター (MNB-cell) AS-203M	418,000	486,000	70	70									
3-6263-01	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX 紫 BCS-405	29,000	37,900	1373	1373									
3-6263-02	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX 緑 BCS-405G	29,000	37,900	1373	1373									
3-6263-03	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX オレンジ BCS-405O	29,000	37,900	1373	1373									
3-6263-04	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX ピンク BCS-405PK	29,000	37,900	1373	1373									
3-6263-05	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FT530 紫 BCS-170	80,000	100,000	1373	1373									
3-6263-06	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FT530 緑 BCS-170G	80,000	103,000	1373	1373									
3-6263-07	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FT530 オレンジ BCS-170O	80,000	103,000	1373	1373									
3-6263-08	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FT530 ピンク BCS-170PK	80,000	103,000	1373	1373									
3-6263-09	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell 5mL 紫 BCS-406	39,000	50,300	1373	1373									
3-6263-10	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell 5mL 紫 BCS-172	56,000	72,300	1373	1373									
3-6263-11	アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell SV10 紫 BCS-262	56,000	73,000	1373	1373									
3-6263-21	アルコールフリー細胞凍結コンテナー用CoolCellフラーチューブ2mL 1式 (6本入) BCS-3105	5,000	6,500	1373	1373									
3-6263-22	アルコールフリー細胞凍結コンテナー用CoolCellフラーチューブ5mL 1式 (6本入) BCS-3106	5,000	6,500	1373	1373									
3-6656-01	植物育成インキュベーター (i-CUBE) 固定色 (パープル) FCI-280GEC	175,000	195,000	1555	1555									
3-6656-02	植物育成インキュベーター (i-CUBE) プログラム調色 FCI-280GHS	330,000	367,000	1555	1555									
3-7097-02	後葉パック 30μm 1箱 (100枚×5巻入) H7361 0-ルナP	8,400	10,400	2746	2746									
3-7097-11	後葉パック ワイヤフレームホルダー H508.1 ワイヤフレーム	4,900	5,450	2746	2746									
3-7122-04	ヘルメット用安全保護用具保管ケース プルー MAXI-4	8,200	8,800	2863	2863									
3-7149-10	植物育成装置用オプション インキュベーター用定植ハナレ	2,400	2,800	1555	1555									
3-7149-11	植物育成装置用オプション インキュベーター用栽培箱	4,400	4,800	1555	1555									
3-7149-12	植物育成装置用オプション インキュベーター用定植地 (36個入)	1,000	1,100	1555	1555									
3-7149-01	水分配注用ポンプユニット 60個入 6885400	5,900	6,500	852	852									
3-7749-01	卓上型グリーンベンチ (G-Air) 750×550×825mm WCB-750	520,000	555,000	1129	1129	227		334						
3-7749-02	卓上型グリーンベンチ (G-Air) 1000×550×825mm WCB-1000	745,000	790,000	1129	1129			334						
3-9033-01	単結晶シリコン P型片面ミラ 1箱 (10枚入)	10,500	12,600	2350	2350									
3-9033-02	単結晶シリコン N型片面ミラ 1箱 (10枚入)	10,500	12,600	2350	2350									
3-8179-03	PVDFチューブコネクタ (L型) 10個入 8713-0008	1,960	2,000	2300	2300									
3-8182-01	PSミクロスバテール 100本入 5378-0032	5,600	5,930	2213	2213									
3-8185-01	半面脱脂サンブラー 5311-0001	17,500	18,300	2214	2214									
3-8194-06	ディスボサンブラー (HDPE製) 低粘度用 200mL 20本入 5393-1130	68,400	71,700	424	424									
3-8228-01	試薬瓶転倒防止シート 5枚入 S56	2,000	2,250	3005	3005									
3-8228-02	試薬瓶転倒防止シート 5枚入 S70	2,500	2,800	3005	3005									
3-8228-03	試薬瓶転倒防止シート 5枚入 S78	3,500	3,950	3005	3005									
3-8228-04	試薬瓶転倒防止シート 5枚入 S86	4,000	4,500	3005	3005									
3-8228-05	試薬瓶転倒防止シート 5枚入 S101	5,500	6,200	3005	3005									
3-8256-02	折りたたみ定性濾紙 φ125mm 100枚入 9045825	4,200	4,400	1639	1639									
3-8264-02	バスタービレット 2mL 全長230mm 250本×4箱入 9411020	9,200	10,000	2107	2107									
3-8267-10	三口丸フラスコ 2000mL 030.41.902	16,800	18,500	2011	2011									
3-8268-01	三口丸フラスコ 50mL 030.24.050	4,400	5,850	2011	2011									
3-8272-03	円筒セルロス濾紙 25枚入 ET22-80 9045700	8,300	8,500	1644	1644									
3-8407-08	ガラス製攪拌棒 10本入 6-250 9197426	1,700	1,800	2220	2220									
3-8407-09	ガラス製攪拌棒 10本入 7-300 9197431	2,500	2,600	2220	2220									
3-8407-11	ガラス製攪拌棒 10本入 9-300 9197435	4,000	4,200	2220	2220									
3-8408-01	繊維材 アスファルトサラサ (R) 1袋	160	190	2478	2478									
3-8408-02	繊維材 アスファルトサラサ (R) 20袋	1,850	2,200	2478	2478									
3-8408-03	繊維材 アスファルトサラサ (R) 200袋	17,200	22,100	2478	2478									
3-8500-02	オートビュレット 10mL 茶 10-A 018.05.010	43,100	49,600	2093	2093									
3-8500-03	オートビュレット 25mL 透明 25-C 018.01.025	33,300	38,300	2093	2093									
3-8500-11	オートビュレット用瓶 2000mL 透明 020.07.010	5,900	6,200	2093	2093									
3-8661-01	導電リタタン (UN規格対応) 10L 1428-0010	8,700	9,100	1841	1841									
3-8932-11	白金デジタル温度計 (白金センサー) LP-200A	15,400	17,500	557	557	73								
3-8945-02	pH試験紙 (代替ロールタイプ) pH1.0~14.0 9129802	1,800	2,000	1748	1748									
3-8945-11	pH試験紙 pH1.0~11.0 代替用 3巻入 9129801	3,200	3,300	1748	1748									
3-9181-02	大容量ポリポート 26 00 195 100mL 100本入	9,700	10,100	2113	2113									
3-9429-01	引抜き捕虫網セット No.30	12,500	15,000	1537	1537									550
3-9429-11	引抜き捕虫網交換用ナイロン網 No.41	1,820	2,200	1537	1537									550
3-9429-12	引抜き捕虫網交換用メッシュ網 No.41	2,120	2,550	1537	1537									550
3-9429-13	引抜き捕虫網交換用編網 No.41	3,170	3,850	1537	1537									550
3-9435-01	昆虫針 有頭 0号 100本入	940	1,150	1538	1538									551
3-9435-02	昆虫針 有頭 0号 100本入	810	970	1538	1538									551
3-9435-03	昆虫針 有頭 1号 100本入	760	920	1538	1538									551
3-9435-04	昆虫針 有頭 2号 100本入	720	870	1538	1538									551
3-9435-05	昆虫針 有頭 3号 100本入	670	800	1538	1538									551
3-9435-06	昆虫針 有頭 4号 100本入	670	800	1538	1538									551
3-9435-07	昆虫針 有頭 5号 100本入	670	800	1538	1538									551
3-9435-08	昆虫針 有頭 6号 100本入	670	800	1538	1538									551
3-9436-01	昆虫針 無頭 0号 100本入	510	620	1538	1538									551
3-9436-02	昆虫針 無頭 0号 100本入	480	590	1538	1538									551
3-9436-03	昆虫針 無頭 1号 100本入	450	540	1538	1538									551
3-9436-04	昆虫針 無頭 2号 100本入	450	540	1538	1538									551
3-9436-05	昆虫針 無頭 3号 100本入	450	540	1538	1538									551
3-9436-06	昆虫針 無頭 4号 100本入	450	540	1538	1538									551
3-9436-07	昆虫針 無頭 5号 100本入	450	540	1538	1538									551
3-9520-01	オートサンブラー用バイアル 4mL 100本入 9003482	3,650	3,800	1935	1935									
3-9524-02	オートサンブラー用プラスチックバイアル 0.3mL 100本入 4008282	3,750	3,900	1936	1936									
3-9528-22	オートサンブラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入 7613087	3,050	3,700	1935	1935									
3-9527-28	オートサンブラー用ハイブリッドキャップ規格9-425用 穴無し青入りキャップ+セラム(PTEF) 100個入 7930366	2,800	2,900	1936	1936									
3-9994-04	スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL 自立型・未滅菌 500本入 16466-052	19,400	19,800	1333	1333									
4-046-01	ブラシ 手洗い 小 95×50×20 1本入	970	1,100	2684	2684	1529								576
4-046-02	ブラシ 手洗い 大 105×53×20 1本入	1,210	1,390	2684	2684	1529								576
4-047-01	ブラシ ビーカー用・網付 240×80×130 1本入	1,420	1,640	2684	2684	1529								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2023 円	サンプル 価額 円	ナビス2024 頁	サニークープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	標準検査用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-1247-01	ポリエチレンシューズカバー クリア1袋(100枚入)	2,080	2,210				120							
4-1247-02	ポリエチレンシューズカバー フォー 1袋(100枚入)	2,080	2,210				120							
4-1389-21	インクジェットプリンタ HALLO DIPO 平面物用 J165M	198,000	214,000	2587	2587									
4-1389-22	インクジェットプリンタ HALLO DIPO 立体物用 ベースモデル J165S	231,000	249,400	2587	2587									
4-1389-23	インクジェットプリンタ HALLO DIPO 立体物用 昇降台付きモデル J165S-T	305,000	330,000	2587	2587									
4-1389-24	インクジェットプリンタ HALLO DIPO 立体物用 昇降台+ガイド付きステージモデル J165S-TG	357,000	386,000	2587	2587									
4-1389-32	インクジェットプリンタ HALLO DIPO 専用インクカートリッジ 赤 D1798	21,000	23,000	2587	2587									
4-1389-33	インクジェットプリンタ HALLO DIPO 専用インクカートリッジ 青 D1799	21,000	23,000	2587	2587									
4-1389-51	専用インクカートリッジ D1797P 黒	21,000	23,000	2587	2587									
4-1615-09	フィルタシステム(PVDF) 1000mL 12個入 78010-414	50,300	42,800	1655	1655									
4-2047-01	ペン型棒状温度計 Enviro-Safe -10~+110°C 30617-812	5,940	6,240	600	600									
4-2082-02	ティンポ板カバー 白 100枚入 6282788	740	770	2974	2974									
4-2284-01	ねじ口三角フラスコ 100mL NSF-100-SCI	3,480	4,000	2002	2002									585
4-2284-02	ねじ口三角フラスコ 250mL NSF-250-SCI	3,720	4,100	2002	2002									
4-2284-03	ねじ口三角フラスコ 500mL NSF-500-SCI	4,260	4,690	2002	2002									
4-2284-04	ねじ口三角フラスコ 1000mL NSF-1L-SCI	5,400	5,940	2002	2002									
4-244-01	ステンレス製やかん 8L DM59-01	9,120	9,840	2622	2622									
4-244-02	ステンレス製やかん 5L DM59-05	10,500	11,400	2622	2622									
4-244-03	ステンレス製やかん 8L DM59-06	12,000	12,900	2622	2622									
4-244-04	ステンレス製やかん 8L DM59-07	17,700	19,200	2622	2622									
4-244-05	ステンレス製やかん 10L DM59-08	21,300	23,300	2622	2622									
4-2446-11	PP三角フラスコ(青目盛)9317D	1,000	1,060	-	-									
4-2705-01	水様用ネット(のびるネット) SS	820	950											553
4-2705-02	水様用ネット(のびるネット) S	920	1,080											553
4-2705-03	水様用ネット(のびるネット) M	1,180	1,360											553
4-2705-04	水様用ネット(のびるネット) L	1,400	1,600											553
4-2705-05	水様用ネット(のびるネット) 丸・SS	820	950											553
4-2705-06	水様用ネット(のびるネット) 丸・S	920	1,080											553
4-2741-11	卓上印字機用インクリボン1セット(10巻入)	15,000	20,000	2507	2507	1518								
4-2785-01	ミニロー(ステンレス) φ4~φ27mm 8855	1,130	1,200	2154	2154									
4-2785-02	ミニロー(ステンレス) φ6~φ27mm 8856	1,130	1,200	2154	2154									
4-2825-10	三角フラスコ 2000mL 010530-2000	7,600	7,500	1998	1998									459
4-2825-11	三角フラスコ 3000mL 010530-3000	10,000	9,800	1998	1998									459
4-2825-12	三角フラスコ 5000mL 010530-5000	19,000	15,000	1998	1998									459
4-2909-11	カラLEDプリンター トラム シェア DR-C3BC	18,200	19,200	2614	2614									
4-2909-12	カラLEDプリンター トラム フラック DR-C3BK	18,200	19,200	2614	2614									
4-2909-13	カラLEDプリンター トラム マゼンダ DR-C3BM	18,200	19,200	2614	2614									
4-2909-14	カラLEDプリンター トラム イエロー DR-C3BY	18,200	19,200	2614	2614									
4-2909-15	カラLEDプリンター トナー シアン TC-C3B01	19,100	20,100	2614	2614									
4-2909-16	カラLEDプリンター トナー シアン (大) TC-C3B02	31,800	33,400	2614	2614									
4-2909-17	カラLEDプリンター トナー ブラック TC-C3B01	17,800	18,700	2614	2614									
4-2909-18	カラLEDプリンター トナー フラック (大) TC-C3BK2	29,800	31,300	2614	2614									
4-2909-19	カラLEDプリンター トナー マゼンダ TC-C3BM1	19,100	20,100	2614	2614									
4-2909-20	カラLEDプリンター トナー マゼンダ (大) TC-C3BM2	31,800	33,400	2614	2614									
4-2909-21	カラLEDプリンター トナー イエロー TC-C3BY1	19,100	20,100	2614	2614									
4-2909-22	カラLEDプリンター トナー イエロー (大) TC-C3BY2	31,800	33,400	2614	2614									
4-2910-11	モノクロLEDプリンター トラム ID-M4E	24,200	25,400	2614	2614									
4-2910-12	モノクロLEDプリンター トナー TNR-M4G1	21,400	22,500	2614	2614									
4-2910-13	モノクロLEDプリンター トナー (大) TNR-M4G2	35,100	36,900	2614	2614									
4-2911-01	カラ液晶モニター 22.5型 ホワイト EV2360-WT	45,900	49,100	2580	2580						25	31		
4-2911-02	カラ液晶モニター 22.5型 ブラック EV2360-BK	45,900	49,100	2580	2580						25	31		
4-2911-03	カラ液晶モニター 23.8型 ホワイト EV2460-WT	46,600	53,800	2580	2580						25	31		
4-2911-04	カラ液晶モニター 23.8型 ブラック EV2460-BK	46,600	53,800	2580	2580						25	31		
4-2913-33	分析用試薬 酢酸エチル 1L 31055-3080	5,300	5,500	1800	1800									
4-2913-38	分析用試薬 1,4-ジオキサンジエチレンジオキソド 1L 33675-3080	8,000	9,000	1800	1800									
4-2913-39	分析用試薬 1,4-ジオキサンジエチレンジオキソド 3L 33675-3082	18,700	23,700	1800	1800									
4-2913-51	分析用試薬 ジメチルスルホキシド(DMSO) 3L 35535-3082	11,700	12,200	1800	1800									
4-2913-56	分析用試薬 ジルコニウム標準液+1000mg/L 37692-3534	2,900	9,100	1800	1800									
4-2914-01	分析用試薬 パラフィン 56~58°C 58289-1501	2,200	2,300	1802	1802									
4-2914-02	分析用試薬 パラフィン 58~60°C 58290-1501	2,200	2,300	1802	1802									
4-2914-03	分析用試薬 パラフィン 60~62°C 58291-1501	2,200	2,300	1802	1802									
4-2914-19	分析用試薬 ヘプタン 1L 67325-3080	7,500	8,700	1801	1801									
4-2914-20	分析用試薬 ヘプタン 3L 67325-3082	17,800	23,400	1801	1801									
4-2914-30	分析用試薬 メタノールメチルアルコール 1L 73125-3080	3,300	3,500	1801	1801									
4-2915-06	アセチル 500mL 特級 11255-0330	3,400	11,100	1792	1792									592
4-2916-74	ゴマ油 500mL 特級 30190-1230	7,800	9,100	1792	1792									592
4-2916-76	酢酸 500mL 特級 31010-0330	1,200	1,250	1792	1792									592
4-2917-45	ピロガロール 500g 特級 80280-0301	14,500	15,800	1793	1793									593
4-2917-70	ホルムアルデヒド液(ホルマリン) 500mL 特級 89360-0330	2,400	2,500	1793	1793									593
4-2917-80	よう化カリウム 500g 特級 80090-0301	8,800	10,200	1793	1793									593
4-2917-83	よう化ナトリウム 500g 特級 80240-1201	6,500	8,400	1793	1793									593
4-2917-86	硫化ナトリウム水合物 100g 特級 82355-0306	3,400	3,800	1793	1793									593
4-2970-01	オートフィーダー 3581060	5,640	7,340	1529	1529									556
4-304-01	ノイズフィルタ RSEN-2003	3,090	3,290	3398	3398									
4-304-02	ノイズフィルタ RSEN-2003D	3,680	3,920	3398	3398									
4-304-03	ノイズフィルタ RSEN-2006	2,750	3,540	3398	3398									
4-304-04	ノイズフィルタ RSEN-2006D	3,820	4,060	3398	3398									
4-304-05	ノイズフィルタ RSEN-2010	3,470	3,690	3398	3398									
4-304-06	ノイズフィルタ RSEN-2010D	3,940	4,170	3398	3398									
4-304-07	ノイズフィルタ RSEN-2016	3,540	3,760	3398	3398									
4-304-08	ノイズフィルタ RSEN-2016D	3,380	4,350	3398	3398									
4-304-09	ノイズフィルタ RSEN-2020	3,730	3,980	3398	3398									
4-304-10	ノイズフィルタ RSEN-2020D	3,530	4,550	3398	3398									
4-306-01	ノイズフィルタ RTEN-5006	8,190	9,120	3413	3413									
4-306-02	ノイズフィルタ RTEN-5006D	7,790	10,100	3413	3413									
4-306-03	ノイズフィルタ RTEN-5010	8,370	9,360	3413	3413									
4-306-04	ノイズフィルタ RTEN-5010D	7,820	10,100	3413	3413									
4-306-05	ノイズフィルタ RTEN-5020	9,820	10,500	3413	3413									
4-306-06	ノイズフィルタ RTEN-5020D	8,640	11,200	3413	3413									
4-306-07	ノイズフィルタ RTEN-5030	10,800	11,300	3413	3413									
4-306-08	ノイズフィルタ RTEN-5030D	8,210	11,900	3413	3413									
4-306-09	ノイズフィルタ RTEN-5040	13,400	17,200	3413	3413									
4-306-10	ノイズフィルタ RTEN-5050	14,600	18,700	3413	3413									
4-3357-01	ラボドラフト(静電気防止内装タイプ) AZ9-FEW-V	1,040,000	970,000	1105	1105			268						
4-342-11	温度記録計(おんどとり)ビニールケース付き) TR71A	25,000	28,200	626	626									
4-3714-01	エアテント MQ342A	1,100,000	1,155,000	3061	3061									
4-3714-02	エアテント MQ442A	1,155,000	1,280,000	3061	3061									
4-3714-03	エアテント MQ462A	1,540,000	1,650,000	3061	3061									
4-3714-04	エアテント MQ562A	1,650,000	1,750,000	3061	3061									
4-3786-01	プラスチック質量計 ASWFXS 96個入	33,400	36,000	2155	2155									
4-3816-02	ホクリンソフト 6287295 10本入	7,600	8,000	2703	2703									
4-383-11	温度記録計(おんどとり)ビニールケース付き) TR72A	30,000	33,200	626	626									
4-4146-01	ホシヤック CH0642A	11,500	13,000	2198	2198									
4-4146-02	ホシヤック CH0642B	14,000	15,000	2198	2198									

品番	商品名	旧価格	新価格	販売用価格 2023 年	サブプライム 2023 年	ナビス2024 年	サニーブーズ 2024 年	設備2024 年	アズビエア 2023 年	アズツール 2021 年	ナビ船2023 年	標準対応実用 品/パーツ 品/パーツ	ウェルビー ング/パーツ 品/パーツ	サイエンスカ タログ 品/パーツ
4-4447-04	温度計付き比重瓶 023 03.050	17,600	19,400	843	843									
4-4449-01	ワニスネックス用スレーシング CF-7-2	9,800	10,300	1376	1376									
4-4449-04	ワニスネックス用スレーシング CF-12-2	15,000	15,700	1376	1376									
4-4451-01	PPシリングハケ 9040030	340	400	1879	1879									
4-4451-02	PPシリングハケ 9040031	420	400	1879	1879									
4-4451-03	PPシリングハケ 9040032	500	520	1879	1879									
4-4451-04	PPシリングハケ 9040033	840	900	1879	1879									
4-4451-05	PPシリングハケ 9040034	1,110	1,200	1879	1879									
4-4573-01	共栓三角フラスコ 50mL (TS22) TSF-50-SCI	2,900	3,190	2001	2001									
4-4573-02	共栓三角フラスコ 100mL (TS22) TSF-100-SCI	3,000	3,080	2001	2001									
4-4573-03	共栓三角フラスコ 200mL (TS27) TSF-200-SCI	3,200	3,520	2001	2001									
4-4573-04	共栓三角フラスコ 300mL (TS27) TSF-300-SCI	3,500	3,850	2001	2001									
4-4573-05	共栓三角フラスコ 500mL (TS27) TSF-500-SCI	4,700	5,170	2001	2001									
4-4573-06	共栓三角フラスコ 1,000mL (TS38) TSF-1L-SCI	9,000	9,900	2001	2001									
4-4574-01	バツフル付き三角フラスコ 50mL BSF-50-SCI	4,500	4,950	2001	2001									
4-4574-02	バツフル付き三角フラスコ 100mL BSF-100-SCI	4,500	4,950	2001	2001									
4-4574-03	バツフル付き三角フラスコ 200mL BSF-200-SCI	5,000	5,500	2001	2001									
4-4574-04	バツフル付き三角フラスコ 300mL BSF-300-SCI	5,800	6,490	2001	2001									
4-4574-05	バツフル付き三角フラスコ 500mL BSF-500-SCI	6,800	7,590	2001	2001									
4-4574-06	バツフル付き三角フラスコ 1000mL BSF-1L-SCI	8,400	9,240	2001	2001									
4-4574-07	バツフル付き三角フラスコ 2000mL BSF-2L-SCI	14,800	16,280	2001	2001									
4-4574-08	バツフル付き三角フラスコ 3000mL BSF-3L-SCI	19,000	20,900	2001	2001									
4-4574-09	バツフル付き三角フラスコ 5000mL BSF-5L-SCI	27,500	30,250	2001	2001									
4-4575-01	共通適合せすフラスコ 50mL TS15/25 NFJ-50-15.25-SCI	3,500	3,850	2007	2007									
4-4575-02	共通適合せすフラスコ 50mL TS19/38 NFJ-50-19.38-SCI	3,300	3,630	2007	2007									
4-4575-03	共通適合せすフラスコ 50mL TS24/40 NFJ-50-24.40-SCI	3,500	3,800	2007	2007									
4-4575-04	共通適合せすフラスコ 100mL TS15/25 NFJ-100-15.25-SCI	3,800	4,180	2007	2007									
4-4575-05	共通適合せすフラスコ 100mL TS19/38 NFJ-100-19.38-SCI	3,800	4,180	2007	2007									
4-4575-06	共通適合せすフラスコ 100mL TS24/40 NFJ-100-24.40-SCI	4,070	4,480	2007	2007									
4-4575-07	共通適合せすフラスコ 100mL TS29/42 NFJ-100-29.42-SCI	5,500	6,050	2007	2007									
4-4575-08	共通適合せすフラスコ 200mL TS24/40 NFJ-200-24.40-SCI	4,600	5,060	2007	2007									
4-4575-09	共通適合せすフラスコ 200mL TS24/40 NFJ-200-24.40-SCI	5,400	5,940	2007	2007									
4-4575-10	共通適合せすフラスコ 500mL TS24/40 NFJ-500-24.40-SCI	6,000	6,600	2007	2007									
4-4575-11	共通適合せすフラスコ 500mL TS29/42 NFJ-500-29.42-SCI	6,600	7,260	2007	2007									
4-4575-12	共通適合せすフラスコ 1000mL TS29/42 NFJ-1000-29.42-SCI	7,300	8,030	2007	2007									
4-4817-03	スルーフライヤング PVDF製 0218-KY01-000 10個入	2,100	2,400	2298	2298									
4-4818-01	スルーフライヤング PVDF製 04116-KY01-000 10個入	2,300	3,500	2298	2298									
4-4818-02	スルーフライヤング PVDF製 04332-KY01-000 10個入	2,300	4,000	2298	2298									
4-4818-03	スルーフライヤング PVDF製 04316-KY01-000 10個入	2,300	3,500	2298	2298									
4-5241-01	プラスチック収納ケース 高さ 385×288×70mm	3,120	3,460	1269	1269									
4-5451-01	Bluetooth対応データロガー TR41A	9,800	14,000	629	629									
4-5451-02	Bluetooth対応データロガー TR42A	12,800	16,000	629	629									
4-5451-03	Bluetooth対応データロガー TR43A	16,800	20,000	629	629									
4-5648-01	フッ素加工大型瓶 10L 2097-0020JP	18,300	18,900	1862	1862									
4-5648-02	フッ素加工大型瓶 20L 2097-0050	24,600	25,400	1862	1862									
4-768-01	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0321	2,800	3,000	576	576									
4-768-02	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0322	3,300	3,500	576	576									
4-768-03	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0323	3,900	4,100	576	576									
4-768-05	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0325	4,900	5,100	576	576									
4-769-01	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0601	2,800	3,300	576	576									
4-769-02	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0602	3,300	3,800	576	576									
4-769-03	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0603	3,900	4,400	576	576									
4-769-04	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0604	4,400	4,900	576	576									
4-769-05	被覆K熱電対 (テフロン (R) 被覆) DS-2000-0605	4,900	5,400	576	576									
4-770-01	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0251	2,800	3,000	576	576									
4-770-02	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0252	3,300	3,500	576	576									
4-770-03	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0253	3,900	4,100	576	576									
4-770-04	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0254	4,400	4,600	576	576									
4-770-05	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0255	4,900	5,100	576	576									
4-771-01	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0501	2,800	3,300	576	576									
4-771-02	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0502	3,300	3,800	576	576									
4-771-03	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0503	3,900	4,400	576	576									
4-771-04	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0504	4,400	4,900	576	576									
4-771-05	被覆K熱電対 (ガラス被覆) DS-2000-0505	4,900	5,400	576	576									
4-848-01	リザーブタンク RT-LTS 300μL F 768A/8 1個 (96本×8パック入) 30389254	21,400	21,900	-	-									
5-048-01	ナルゲン薬品瓶 (PP製) 10L 8250-0020	15,800	16,100	1816	1816									
5-048-02	ナルゲン薬品瓶 (PP製) 20L 8250-0050	24,000	24,800	1816	1816									
5-048-03	ナルゲン薬品瓶 (PP製) 50L 8250-0130	45,300	46,700	1816	1816									
5-182-01	プラ写真バット キャビネ	680	690	1884	1884									
5-182-02	プラ写真バット ハッチ	800	830	1884	1884									
5-182-03	プラ写真バット 窓切	1,300	1,350	1884	1884									
5-182-04	プラ写真バット 大窓切	2,600	2,720	1884	1884									
5-182-05	プラ写真バット 半紙	3,990	4,180	1884	1884									
5-245-02	デュワー瓶 円筒型 300mL	30,000	37,000	1510	1510									
5-245-03	デュワー瓶 円筒型 500mL	33,000	40,000	1510	1510									
5-245-04	デュワー瓶 円筒型 1000mL	41,000	49,000	1510	1510									
5-245-05	デュワー瓶 円筒型 2000mL	51,000	58,500	1510	1510									
5-245-06	デュワー瓶 円筒型 3000mL	58,000	65,500	1510	1510									
5-3030-01	シリコスポンシート RA 300mm × 300mm × 2mm	2,860	7,810	2403	2403									
5-3030-02	シリコスポンシート RA 300mm × 300mm × 3mm	4,300	9,350	2403	2403									
5-3030-03	シリコスポンシート RA 300mm × 300mm × 4mm	5,210	11,600	2403	2403									
5-3030-04	シリコスポンシート RA 300mm × 300mm × 5mm	6,130	13,400	2403	2403									
5-3031-01	シリコスポンシート RA 500mm × 500mm × 2mm	7,540	7,990	2403	2403									
5-3031-02	シリコスポンシート RA 500mm × 500mm × 3mm	9,870	9,230	2403	2403									
5-3031-03	シリコスポンシート RA 500mm × 500mm × 4mm	10,700	11,300	2403	2403									
5-3031-04	シリコスポンシート RA 500mm × 500mm × 5mm	10,990	12,400	2403	2403									
5-3046-21	温度記録計 HEZA	125,000	175,000	649	649									
5-3046-22	温度記録計 (付: カスタマイズ機能付き) ST-50M	150,000	210,000	649	649									
5-3049-02	クランプ M21570-128	10,500	12,000	2187	2187									
6-017-01	三角フラスコ (自安目盛付き) 50mL SF-50	650	780	1998	1998									459
6-017-02	三角フラスコ (自安目盛付き) 100mL SF-100	650	780	1998	1998									459
6-017-03	三角フラスコ (自安目盛付き) 200mL SF-200	680	810	1998	1998									459
6-017-04	三角フラスコ (自安目盛付き) 300mL SF-300	790	970	1998	1998									459
6-017-05	三角フラスコ (自安目盛付き) 500mL SF-500	1,180	1,430	1998	1998									459
6-017-06	三角フラスコ (自安目盛付き) 1000mL SF-1L	2,100	2,780	1998	1998									459
6-017-07	三角フラスコ (自安目盛付き) 2000mL SF-2L	7,600	9,500	1998	1998									459
6-017-08	三角フラスコ (自安目盛付き) 3000mL SF-3L	10,000	12,500	1998	1998									459
6-017-20	三角フラスコ (自安目盛付き) 5000mL SF-5L	19,000	21,000	1998	1998									459
61-0003-03	Kタイプ熱電対センサー LK-1200	21,800	24,500	-	-									
61-1899-94	ズーム双眼鏡 コンパクト 10-30倍 ZM30252	8,821	10,220											542
61-4727-53	リットマン (TM) ステップスコープ クラシックIII (TM) ブラック/黒色加工 5803	22,100	20,500			656						426		
61-4727-54	リットマン (TM) ステ													



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用器具		ナビス2024	サニークラ	設備2024	アズビエア	アズツール	ナビス2023	産業用器具	ウェルビーイング	サイエンスカ
				2023	2023									
68-0424-48	CHIRALPAK IH 5UM4.6X150MM 分析用 89324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0424-67	CHIRALPAK IB N-33 μm 4.6x250mm 88525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0424-68	CHIRALPAK IB N-33 μm 4.6x150mm 88524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0424-85	CHIRALPAK IB N-55 μm 4.6x250mm 88325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0424-86	CHIRALPAK IB N-55 μm 4.6x150mm 88324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-08	CHIRALPAK IG-3 3um4.6x250mm 87525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-09	CHIRALPAK IG-3 3um4.6x150mm 87524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-26	CHIRALPAK IG 5um4.6x250mm 87325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-27	CHIRALPAK IG 5um4.6x150mm 87324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-47	CHIRALPAK IF-3 3UM4.6X250MM 88525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-48	CHIRALPAK IF-3 3UM4.6X150MM 88524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-62	CHIRALPAK IF 5UM4.6X250MM 88325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-63	CHIRALPAK IF 5UM4.6X150MM 88324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-84	CHIRALPAK IE-3 3UM4.6X250MM 85525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0425-85	CHIRALPAK IE-3 3UM4.6X150MM 85524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-01	CHIRALPAK IE 5UM4.6X150MM 85324	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-24	CHIRALPAK ID-3 3UM4.6X250MM 84525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-25	CHIRALPAK ID-3 3UM4.6X150MM 84524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-39	CHIRALPAK ID 5UM4.6X250MM 84325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-40	CHIRALPAK ID 5UM4.6X150MM 84324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-63	CHIRALPAK IC-3 3UM4.6X250MM 83525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-64	CHIRALPAK IC-3 3UM4.6X150MM 83524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-81	CHIRALPAK IC 5UM4.6X250MM 83325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0426-82	CHIRALPAK IC 5UM4.6X150MM 83324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-03	CHIRALPAK IB-3 3UM4.6X250MM 81525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-04	CHIRALPAK IB-3 3UM4.6X150MM 81524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-21	CHIRALPAK IB 5UM4.6X250MM 81325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-22	CHIRALPAK IB 5UM4.6X150MM 81324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-42	CHIRALPAK IA-3 3UM4.6X250MM 80525	203,930	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-43	CHIRALPAK IA-3 3UM4.6X150MM 80524	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-60	CHIRALPAK IA 5UM4.6X250MM 80325	188,240	204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0427-61	CHIRALPAK IA 5UM4.6X150MM 80324	172,550	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9183-12	温度センサ ステンレス保護管 (SUS316) 185mm/Φ3.0mm TR-1220	5,600	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9183-31	ケーブル対応 USB接続温度計-30℃-TR71A	24,800	28,000	626	626	266	83	-	-	-	-	-	-	-
6-9183-34	温度記録計 おんどり(有線) TR-71rw	24,800	27,000	626	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1034-01	オイルキャッチャー 100L K-85	47,300	61,400	3012	3012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1106-11	クーデックシリコンポンプ CSP-120	168,000	218,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1269-01	フロンエア注射回収ボックスN2用 プラケット	3,800	3,900	2776	2776	486	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1269-02	フロンエア注射回収ボックスN4用 プラケット	4,200	4,300	2776	2776	486	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1269-03	フロンエア注射回収ボックスN1用 プラケット	3,800	3,700	2776	2776	486	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2140-11	クワツ瀾たんぼ アザラシ プラウン HY-616-BR	9,200	11,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2140-12	クワツ瀾たんぼ アザラシ グレー HY-616-GY	9,200	11,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-256-01	時計皿 (PTFE) Φ50mm	1,100	1,450	2256	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-256-02	時計皿 (PTFE) Φ60mm	1,780	2,180	2256	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-256-03	時計皿 (PTFE) Φ75mm	1,650	2,060	2256	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-256-04	時計皿 (PTFE) Φ90mm	1,650	1,900	2256	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-256-05	時計皿 (PTFE) Φ100mm	2,090	2,390	2256	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-256-06	時計皿 (PTFE) Φ125mm	2,750	3,160	2256	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-01	予防衣(センタースリット) ミントグリーン S 852080	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-02	予防衣(センタースリット) ミントグリーン M 852081	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-03	予防衣(センタースリット) ミントグリーン L 852082	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-04	予防衣(センタースリット) ミントグリーン LL 852083	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-05	予防衣(センタースリット) ミントグリーン 3L 852084	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-06	予防衣(センタースリット) ミントグリーン 4L 852085	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3710-07	予防衣(センタースリット) ミントグリーン 5L 852086	2,850	3,350	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3724-13	ナースコールシステム スマジコ ナースコール型送信機 SB-100N	9,800	11,200	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4015-01	洗浄ブラシ 805×120×110 精粉先曲(大)	2,320	2,670	2685	2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4015-02	洗浄ブラシ 530×100×90 精粉先曲(中)	1,980	2,280	2685	2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4015-03	洗浄ブラシ 440×70×70 精粉先曲(小)	1,270	1,530	2685	2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4017-01	瓶洗浄ブラシ 瓶洗浄(大) 580×100×100	2,100	2,420	2685	2685	1532	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4017-02	瓶洗浄ブラシ 瓶洗浄(中) 500×85×100	1,900	2,100	2685	2685	1532	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4017-03	瓶洗浄ブラシ 瓶洗浄(小) 390×70×90	1,210	1,390	2685	2685	1532	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4026-27	熱伝導検査器 専用カバー BK130SET-A5	6,000	7,000	2715	2715	345	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4570-01	マイクロシステム 148×208×175mm RGST	11,000	12,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4633-01	松葉杖クッションカバー 脇パッドカバー レッド	4,930	5,500	-	-	1852	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4633-02	松葉杖クッションカバー 脇パッドカバー ブルー	4,930	5,500	-	-	1852	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4634-01	松葉杖クッションカバー グリップカバー レッド	3,980	4,400	-	-	1852	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4634-02	松葉杖クッションカバー グリップカバー ブルー	3,980	4,400	-	-	1852	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5100-02	リットマン(TM) ステリソースコップ クラッシュ皿(TM) バーガンディー/ブラック 5868	22,100	20,500	-	-	656	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5100-04	リットマン(TM) ステリソースコップ クラッシュ皿(TM) ブラック/ブラック 5870	19,500	20,500	-	-	656	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5591-01	立ち上がりマット AF-35	2,680	3,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5611-01	血洗用ブラシ 針金網 ヤギ毛 450×75×Φ4	200	230	2691	2691	1529	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5611-12	血洗用ブラシ PE巻網 450×75×Φ4mm	330	410	2691	2691	1529	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5612-01	スポンジブラシ 試験管用(針金網)	260	280	2703	2703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5612-02	スポンジブラシ フラスコ用(針金網)	640	720	2703	2703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5612-03	スポンジブラシ ビーカー用(針金網)	810	930	2703	2703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5612-14	スポンジブラシ 試験管用(PE巻網)	270	310	2703	2703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5612-15	スポンジブラシ フラスコ用(PE巻網)	700	840	2703	2703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5612-16	スポンジブラシ ビーカー用(PE巻網)	810	1,100	2703	2703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5613-11	パイプ用チューブブラシ 長柄4連	1,550	1,970	2690	2690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5657-01	ビーカー洗浄用ブラシ 40×60mm 小	1,540	1,620	2685	2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-5657-02	ビーカー洗浄用ブラシ 60×80mm 中	1,730	1,750	2685	2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-6246-01	クワツ瀾たんぼ たまご型 レッド HY-605-RD	4,200	6,000	-	-	1745	-	-	-	-	-	-	-	-
7-6246-02	クワツ瀾たんぼ たまご型 ブラック HY-605-BK	4,200	6,000	-	-	1745	-	-	-	-	-	-	-	-
7-6246-03	クワツ瀾たんぼ HY-613	10,500	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-6478-03	おしぼり自動製造機用 ロールケース(メッシュ) 37m 24巻入	21,000	23,700	-	-	40	-	-	-	-</				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 継続2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュー 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ館2023 頁	臨床検査用 品目付 頁	ウェルビー ンダ付 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-7937-05	エポロン(5ボケット・前スリット入) ミントグリーン 3L	2,730	3,220			2015								
7-7937-06	エポロン(5ボケット・前スリット入) ミントグリーン 4L	2,730	3,220			2015								
7-7937-07	エポロン(5ボケット・前スリット入) ミントグリーン 5L	2,730	3,220			2015								
7-7938-01	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー S	2,730	3,220			2015								
7-7938-02	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー M	2,730	3,220			2015								
7-7938-03	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー L	2,730	3,220			2015								
7-7938-04	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー LL	2,730	3,220			2015								
7-7938-05	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー 3L	2,730	3,220			2015								
7-7938-06	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー 4L	2,730	3,220			2015								
7-7938-07	エポロン(5ボケット・前スリット入) ラベンダー 5L	2,730	3,220			2015								
7-7939-01	予防衣(ショート丈) ミントグリーン S	2,430	2,920			2013								
7-7939-02	予防衣(ショート丈) ミントグリーン M	2,430	2,920			2013								
7-7939-03	予防衣(ショート丈) ミントグリーン L	2,430	2,920			2013								
7-7939-04	予防衣(ショート丈) ミントグリーン LL	2,430	2,920			2013								
7-7939-05	予防衣(ショート丈) ミントグリーン 3L	2,430	2,920			2013								
7-7939-06	予防衣(ショート丈) ミントグリーン 4L	2,430	2,920			2013								
7-7940-01	予防衣(ショート丈) ラベンダー S	2,430	2,920			2013								
7-7940-02	予防衣(ショート丈) ラベンダー M	2,430	2,920			2013								
7-7940-03	予防衣(ショート丈) ラベンダー L	2,430	2,920			2013								
7-7940-04	予防衣(ショート丈) ラベンダー LL	2,430	2,920			2013								
7-7940-05	予防衣(ショート丈) ラベンダー 3L	2,430	2,920			2013								
7-7940-06	予防衣(ショート丈) ラベンダー 4L	2,430	2,920			2013								
7-7940-07	予防衣(ショート丈) ラベンダー 5L	2,430	2,920			2013								
7-8097-01	Air MISTY mini(噴霧器) AM00001N01	72,000	98,000	2676	2676	370								
7-8230-01	マウスピース Gagless 1袋(2個入) IR-001-GM	2,880	3,000			1200								
7-906-01	入浴シャワーローリー カレボ BAC1117-01	1,550,000	1,860,000			1954								
7-945-07	エブレード(整形外科用用) Linvatec Type ノーマル 71 × 19.5 × 0.8mm N071190080L	8,000	10,000			1647					134			
7-945-08	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ハーフカット 90 × 25 × 1.27mm H090250127S	24,500	26,000			1647								
7-945-09	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ハーフカット 100 × 18 × 1.27mm H100180127S	24,500	26,000			1647								
7-945-10	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ハーフカット 100 × 19/13 × 1.37mm H10019137S	24,500	26,000			1647								
7-945-11	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ノーマル 74 × 25 × 0.6mm N07425060S	18,500	20,400			1647								
7-945-12	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ノーマル 85 × 21 × 0.9mm N08521090S	18,500	20,400			1647								
7-945-13	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ノーマル 18.5 × 9.2 × 0.4mm M01892004S	15,000	15,750			1647								
7-945-14	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ノーマル 15 × 7 × 0.4mm M01507004S	15,000	15,750			1647								
7-945-15	エブレード(整形外科用用) Stryker Type ノーマル 31 × 9.2 × 0.4mm M031092004S	15,000	15,750			1647								
7-945-16	エブレード(整形外科用用) Linvatec Type ノーマル レンゾロ片 69 × 13 × 0.9mm RN06913D09L	9,000	12,000			1647								
7-945-17	エブレード(整形外科用用) Linvatec Type ノーマル レンゾロ片 68 × 13 × 1.27mm RN06813D12L	9,000	12,000			1647								
7-945-18	エブレード(整形外科用用) Linvatec Type ノーマル レンゾロ片 52 × 9 × 0.9mm RN05209S09L	7,000	12,000			1647								
8-1500-01	ナイロンブラシ 総管用	370	420			1529								
8-1500-02	ナイロンブラシ 総管用付	440	490			1529								
8-1500-03	ナイロンブラシ 血液専用	380	420			1529								
8-1500-04	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小	390	430			1529								
8-1500-05	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中	450	500			1529								
8-1500-06	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大	520	580			1529								
8-1500-08	ナイロンブラシ 瓶洗用南毛2号	700	730			1529								
8-1500-09	ナイロンブラシ 瓶洗用南毛5号	770	900			1529								
8-1500-10	ナイロンブラシ 瓶洗用南毛10号	870	960			1529								
8-1501-14	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小(PE巻)	440	480			1529								
8-1501-15	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中(PE巻)	520	580			1529								
8-1501-16	ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大(PE巻)	590	680			1529								
8-1501-18	ナイロンブラシ 瓶洗用 南毛2号(PE巻)	780	820			1529								
8-1501-19	ナイロンブラシ 瓶洗用 南毛5号(PE巻)	870	1,000			1529								
8-1501-20	ナイロンブラシ 瓶洗用 南毛10号(PE巻)	970	1,080			1529								
8-2294-01	予防衣(ショート丈) ホワイト/S	2,430	2,920			2013								
8-2294-02	予防衣(ショート丈) ホワイト/M	2,430	2,920			2013								
8-2294-03	予防衣(ショート丈) ホワイト/L	2,430	2,920			2013								
8-2294-04	予防衣(ショート丈) ホワイト/LL	2,430	2,920			2013								
8-2294-05	予防衣(ショート丈) ホワイト/3L	2,430	2,920			2013								
8-2294-06	予防衣(ショート丈) ホワイト/4L	2,430	2,920			2013								
8-2294-07	予防衣(ショート丈) ホワイト/5L	2,430	2,920			2013								
8-2295-01	予防衣(ショート丈) ピンク/S	2,430	2,920			2013								
8-2295-02	予防衣(ショート丈) ピンク/M	2,430	2,920			2013								
8-2295-03	予防衣(ショート丈) ピンク/L	2,430	2,920			2013								
8-2295-04	予防衣(ショート丈) ピンク/LL	2,430	2,920			2013								
8-2295-05	予防衣(ショート丈) ピンク/3L	2,430	2,920			2013								
8-2295-06	予防衣(ショート丈) ピンク/4L	2,430	2,920			2013								
8-2295-07	予防衣(ショート丈) ピンク/5L	2,430	2,920			2013								
8-2296-01	予防衣(ショート丈) サックス/S	2,430	2,920			2013								
8-2296-02	予防衣(ショート丈) サックス/M	2,430	2,920			2013								
8-2296-03	予防衣(ショート丈) サックス/L	2,430	2,920			2013								
8-2296-04	予防衣(ショート丈) サックス/LL	2,430	2,920			2013								
8-2296-05	予防衣(ショート丈) サックス/3L	2,430	2,920			2013								
8-2296-06	予防衣(ショート丈) サックス/4L	2,430	2,920			2013								
8-2296-07	予防衣(ショート丈) サックス/5L	2,430	2,920			2013								
8-2297-01	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/S	2,730	3,220			2015					514			
8-2297-02	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/M	2,730	3,220			2015					514			
8-2297-03	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/L	2,730	3,220			2015					514			
8-2297-04	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/LL	2,730	3,220			2015					514			
8-2297-05	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/3L	2,730	3,220			2015					514			
8-2297-06	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/4L	2,730	3,220			2015					514			
8-2297-07	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ホワイト/5L	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-01	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/S	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-02	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/M	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-03	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/L	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-04	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/LL	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-05	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/3L	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-06	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/4L	2,730	3,220			2015					514			
8-2298-07	エポロン(5ボケット・前スリット入り) ピンク/5L	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-01	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/S	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-02	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/M	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-03	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/L	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-04	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/LL	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-05	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/3L	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-06	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/4L	2,730	3,220			2015					514			
8-2299-07	エポロン(5ボケット・前スリット入り) サックス/5L	2,730	3,220			2015					514			
8-2300-11	予防衣(センタースリット) ホワイト S 852050	2,850	3,350			2012					514			
8-2300-12	予防衣(センタースリット) ホワイト M 852051	2,850	3,350			2012					514			
8-2300-13	予防衣(センタースリット) ホワイト L 852052	2,850	3,350			2012					514			
8-2300-14	予防衣(センタースリット) ホワイト LL 852053	2,850	3,350			2012					514			
8-2300-15	予防衣(センタースリット) ホワイト 3L 852054	2,850	3,350			2012					514			
8-2300-16	予防衣(センタースリット) ホワイト 4L 852055	2,850	3,350			2012					514			
8-2300-17	予防衣(センタースリット) ホワイト 5L 852056	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-11	予防衣(センタースリット) ピンク S 852060	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-12	予防衣(センタースリット) ピンク M 852061	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-13	予防衣(センタースリット) ピンク L 852062	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-14	予防衣(センタースリット) ピンク LL 852063	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-15	予防衣(センタースリット) ピンク 3L 852064	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-16	予防衣(センタースリット) ピンク 4L 852065	2,850	3,350			2012					514			
8-2301-17	予防衣(センタースリット) ピンク 5													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	標準検査用 品バッチ 頁	ウェルビー ングバッチ 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-5963-01	カルテホルダー シングルタイプ 50枚入 SG	2,550	2,900			187								
8-6778-01	使い切り三角巾 750×750×1050 1袋(20枚入) FR-165	3,200	3,530			1318								
8-6778-02	使い切り三角巾 950×950×1350 1袋(20枚入) FR-166	3,200	3,530			1318								
8-6778-03	使い切り三角巾 1050×1050×1500 1袋(20枚入) FR-167	3,200	3,530			1318								
8-8782-01	プロシエ・ガードエプロン 100枚入 標準バック	1,580	1,720			411					385			
8-8782-11	プロシエ・ガードエプロン 100枚入×6セット 得々バック	8,500	9,400			411					385			
8-8817-01	マックスベルト R2 SS 321200	1,700	1,800			1059								
8-8817-02	マックスベルト R2 S 321201	1,700	1,800			1059								
8-8817-03	マックスベルト R2 M 321202	1,700	1,800			1059								
8-8817-04	マックスベルト R2 L 321203	1,700	1,800			1059								
8-8817-05	マックスベルト R2 LL 321204	1,700	1,800			1059								
8-8817-06	マックスベルト R2 3L 321205	1,700	1,800			1059								
8-8817-07	マックスベルト R2 4L 321206	1,700	1,800			1059								
8-8822-01	マックスベルト me2 SS 322200	1,700	1,800			1059					495			
8-8822-02	マックスベルト me2 S 322201	1,700	1,800			1059					495			
8-8822-03	マックスベルト me2 M 322202	1,700	1,800			1059					495			
8-8822-04	マックスベルト me2 LL 322203	1,700	1,800			1059					495			
8-8822-05	マックスベルト me2 L 322204	1,700	1,800			1059					495			
8-8822-06	マックスベルト me2 3L 322205	1,700	1,800			1059					495			
8-8822-07	マックスベルト me2 4L 322206	1,700	1,800			1059					495			
8-8835-01	マックスベルト me3 SS 323200	2,100	2,300			1059								
8-8835-02	マックスベルト me3 S 323201	2,100	2,300			1059								
8-8835-03	マックスベルト me3 M 323202	2,100	2,300			1059								
8-8835-04	マックスベルト me3 L 323203	2,100	2,300			1059								
8-8835-05	マックスベルト me3 LL 323204	2,100	2,300			1059								
8-8835-06	マックスベルト me3 3L 323205	2,100	2,300			1059								
8-8835-07	マックスベルト me3 4L 323206	2,100	2,300			1059								
8-8845-01	マックスベルト me black SS 324200	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8845-02	マックスベルト me black S 324201	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8845-03	マックスベルト me black M 324202	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8845-04	マックスベルト me black L 324203	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8845-05	マックスベルト me black LL 324204	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8845-06	マックスベルト me black 3L 324205	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8845-07	マックスベルト me black 4L 324206	1,700	1,800	3125	3125	1059					495			
8-8853-01	カラーキーパー(縦横固定用シース) SS 311000	2,100	2,200			1052								
8-8853-02	カラーキーパー(縦横固定用シース) S 311001	2,100	2,200			1052								
8-8853-03	カラーキーパー(縦横固定用シース) M 311002	2,100	2,200			1052								
8-8853-04	カラーキーパー(縦横固定用シース) L 311003	2,100	2,200			1052								
8-8880-01	リフバンド 一般用 SS 313000	1,300	1,400			1058								
8-8880-02	リフバンド 一般用 S 313001	1,400	1,500			1058								
8-8880-03	リフバンド 一般用 M 313002	1,500	1,600			1058								
8-8880-04	リフバンド 一般用 L 313003	1,600	1,700			1058								
8-8880-05	リフバンド 一般用 LL 313004	1,700	1,800			1058								
8-8880-06	リフバンド 一般用 3L 313005	1,800	1,900			1058								
8-8880-07	リフバンド 女性用 3L 313105	1,700	1,900			1058								
8-8881-21	前後ハック用ディスプレイカバー 50枚入 UBC	5,750	5,950			1905								
8-8894-03	リフバンド 女性用 M 313102	1,400	1,600			1058								
8-8894-04	リフバンド 女性用 L 313103	1,500	1,700			1058								
8-8894-05	リフバンド 女性用 LL 313104	1,600	1,800			1058								
8-9197-28	病院用哺乳瓶(直付式)用 母乳実感直付け乳首 SSS 1袋(20個入)	3,400	4,600			1026								
8-9197-29	病院用哺乳瓶(直付式)用 母乳実感直付け乳首 SS 1袋(20個入)	3,400	4,600			1026								
8-9197-30	病院用哺乳瓶(直付式)用 母乳実感直付け乳首 流量大 1袋(20個入)	3,400	4,600			1026								
8-9752-11	小型LED照明灯(クローバー3灯式) バッテリー無し CS03GV	460,000	520,000			739								
8-9756-31	小型LED照明灯(クローバー1灯式) CS01GV	155,000	170,000	3110	3110	738								
8-9931-33	ナースカート(Florence/フロレンス)用 ワイヤークラケット	6,700	7,000			64								
8-9989-01	水栓・ゴミ漏はんばね乾燥機 ATY-10M	19,500	20,500											
9-1003-01	デュボントアイベック製 クリーンパック 7680 (統服・シューズカバーセット) M 7680-M	3,770	4,150	3196	3196						196			
9-1003-02	デュボントアイベック製 クリーンパック 7680 (統服・シューズカバーセット) L 7680-L	3,770	4,150	3196	3196									
9-1003-03	デュボントアイベック製 クリーンパック 7680 (統服・シューズカバーセット) LL 7680-LL	3,770	4,150	3196	3196									
9-4040-01	静電気除去ブラシ ラビット	3,850	4,170	3345	3345									
9-4040-03	静電気除去ブラシ ランジ	18,200	19,900	3345	3345									
9-4040-04	静電気除去ブラシ 120	4,550	5,040	3345	3345									
9-928-11	ラボラブラシ(PE巻) 洗浄用毛2号 1袋(11本入)	6,300	7,400	2684	2684									
9-928-12	ラボラブラシ(PE巻) 洗浄用毛5号 1袋(11本入)	8,400	9,400	2684	2684									
9-928-13	ラボラブラシ(PE巻) 洗浄用毛10号 1袋(11本入)	8,900	10,600	2684	2684									
9-928-14	ラボラブラシ(PE巻) 試験管用 1袋(11本入)	3,200	3,900	2684	2684									
9-928-15	ラボラブラシ(PE巻) 注射管用 小 1袋(11本入)	2,600	2,700	2684	2684									
9-928-16	ラボラブラシ(PE巻) 注射管用 中 1袋(11本入)	3,300	3,700	2684	2684									
9-928-17	ラボラブラシ(PE巻) 注射管用 大 1袋(11本入)	4,300	4,600	2684	2684									
9-929-01	ラボラ(R)ハケ NO.1 小 11本入	7,300	9,400	383	383									
9-929-02	ラボラ(R)ハケ NO.2 大 11本入	9,300	11,600	383	383									
9-929-05	ラボラ(R)ワイヤーブラシ 11本入	13,400	15,400	383	383									
9-929-07	ラボラ(R)製菌ブラシ 11本入	7,400	8,710	383	383									
9-931-01	ラボラ(R)スポンジブラシ(木柄) 試験管用 11本入	6,900	8,000	2702	2702									
9-931-02	ラボラ(R)スポンジブラシ(木柄) フラスコ用 11本入	12,500	14,400	2702	2702									
9-931-03	ラボラ(R)スポンジブラシ(木柄) ピーカー用 11本入	13,600	15,700	2702	2702									
9-940-01	ラボラ(R)ブラシ 試験管用 11本入	1,900	2,100	2684	2684									
9-940-02	ラボラ(R)ブラシ 瓶洗用毛2号 11本入	6,100	6,500	2684	2684									
9-940-03	ラボラ(R)ブラシ 瓶洗用毛5号 11本入	7,200	8,100	2684	2684									
9-940-04	ラボラ(R)ブラシ 瓶洗用毛10号 11本入	8,100	8,700	2684	2684									
9-940-05	ラボラ(R)ブラシ 注射管用 小 11本入	1,900	2,200	2684	2684									
9-940-06	ラボラ(R)ブラシ 注射管用 中 11本入	2,500	2,800	2684	2684									
9-940-07	ラボラ(R)ブラシ 注射管用 大 11本入	3,000	3,300	2684	2684									
9-940-08	ラボラ(R)ブラシ ピーカー用・柄付 11本入	14,200	16,400	2684	2684									
9-940-09	ラボラ(R)ブラシ ビュレット用 11本入	3,800	4,300	2684	2684									
9-940-10	ラボラ(R)ブラシ ビベット用 11本入	2,900	3,000	2684	2684									
9-940-11	ラボラ(R)ブラシ 雑用 11本入	1,700	2,200	2684	2684									
9-1181-03	MRIプロテクター ネットガード イエロー MPNG01-YLF	35,000	38,000			1223								
9-1181-02	MRIプロテクター ネットガード オレンジ MPNG01-ORF	35,000	38,000			1223								
9-1181-01	MRIプロテクター ネットガード ブルー MPNG01-BLF	35,000	38,000			1223								
9-1180-03	MRIプロテクター ミトン イエロー MPMT01-YLF	35,000	38,000			1223								
9-1180-02	MRIプロテクター ミトン オレンジ MPMT01-ORF	35,000	38,000			1223								
9-1180-01	MRIプロテクター ミトン ブルー MPMT01-BLF	35,000	38,000			1223								
9-1179-03	MRIプロテクター ロールシートB ラジ イエロー MPRS02-YLL	55,000	60,000			1223								
9-1179-02	MRIプロテクター ロールシートB ラジ オレンジ MPRS02-ORL	55,000	60,000			1223								
9-1179-01	MRIプロテクター ロールシートB ラジ ブルー MPRS02-BLL	55,000	60,000			1223								
9-1178-03	MRIプロテクター ロールシートB フリー イエロー MPRS02-YLF	50,000	55,000			1223								
9-1178-02	MRIプロテクター ロールシートB フリー オレンジ MPRS02-ORF	50,000	55,000			1223								
9-1178-01	MRIプロテクター ロールシートB フリー ブルー MPRS02-BLF	50,000	55,000			1223								
9-1177-03	MRIプロテクター ロールシートA ラジ イエロー MPRS01-YLL	55,000	60,000			1223								
9-1177-02	MRIプロテクター ロールシートA ラジ オレンジ MPRS01-ORL	55,000	60,000			1223								
9-1177-01	MRIプロテクター ロールシートA ラジ ブルー MPRS01-BLL	55,000	60,000			1223								
9-1176-03	MRIプロテクター ロールシートA フリー イエロー MPRS01-YLF	50,000	55,000			1223								
9-1176-02	MRIプロテクター ロールシートA フリー オレンジ MPRS01-ORF	50,000	55,000			1223								
9-1176-01	MRIプロテクター ロールシートA フリー ブルー MPRS01-BLF	50,000	55,000			1223								
9-1175-03	MRIプロテクター ハンツ ラジ イエロー MPPT01-YLL	105,000	115,000			1223								
9-1175-02	MRIプロテクター ハンツ ラジ オレンジ MPPT01-ORL	105,000	115,000			1223								