

2024年12月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年1月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット
サイエンスカタログ2024-2025

2025年1月1日

 **アズワン株式会社**

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機要2025 頁	サンクアス ト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助 2023 頁	標準産 業用品ハ ン ド ブ ック 頁	ウェルビー イングハ ン ド ブ ック 頁	サイエンス カタログ 頁
0-5071-01	システムスツール ブルー ロータイプ・背無し・キャスター有り TSS-13	44,500	45,300			638								
0-5071-02	システムスツール ライトワイン ロータイプ・背無し・キャスター有り TSS-13	44,500	45,300			638								
0-5071-03	システムスツール ベージュ ロータイプ・背無し・キャスター有り TSS-13	44,500	45,300			638								
0-5072-01	システムスツール ブルー ロータイプ・背付き・キャスター有り TSS-14	47,400	48,200			638								
0-5072-02	システムスツール ライトワイン ロータイプ・背付き・キャスター有り TSS-14	47,400	48,200			638								
0-5072-03	システムスツール ベージュ ロータイプ・背付き・キャスター有り TSS-14	47,400	48,200			638								
0-5074-01	システムスツール ブルー ハイタイプ・背付き・リング付き・キャスター有り TSS-16R	61,500	62,600			638								
0-5074-02	システムスツール ライトワイン ハイタイプ・背付き・リング付き・キャスター有り TSS-16R	61,500	62,600			638								
0-5074-03	システムスツール ベージュ ハイタイプ・背付き・リング付き・キャスター有り TSS-16R	61,500	62,600			638								
0-5416-12	手洗い評価キット 専用蛍光ローション 240mL 専用蛍光ローション(240mL)	4,800	5,800	1387	1387	330	138				379			
0-5416-23	手洗い評価キット 専用蛍光パウダー 35g	4,800	5,800	1387	1387	-								
0-6371-21	ゴム布 グリーン	18,000	21,600			1602								
0-6490-01	万能蓋 125mL φ55×55mm ステンレス(SUS316)モリブデン耐酸鋼	2,180	2,280			1544								
0-6490-02	万能蓋 250mL φ75×75mm ステンレス(SUS316)モリブデン耐酸鋼	2,760	2,970			1544								
0-6490-03	万能蓋 500mL φ85×95mm ステンレス(SUS316)モリブデン耐酸鋼	3,490	3,730			1544								
0-6847-34	洗面器 約φ270×95mm ホワイト 07745	640	730			1965					147			
0-6847-41	フロート洗面器 約φ270×95mm ブラウン 07744	640	730			1965								
0-6848-24	洗面器 約φ310×100mm ホワイト 07741	700	800			1965					147			
0-6848-31	フロート洗面器 約φ310×100mm ブラウン 07740	700	800			1965								
0-6864-01	鍍盆 200×30mm	1,010	1,120			1546								
0-6864-02	鍍盆 210×30mm	1,020	1,120			1546								
0-6864-03	鍍盆 220×35mm	1,180	1,280			1546								
0-6864-04	鍍盆 240×40mm	1,900	2,050			1546								
0-6864-05	鍍盆 270×45mm	2,200	2,370			1546								
0-6864-06	鍍盆 300×50mm	2,910	3,130			1546								
0-6864-07	鍍盆 330×50mm	4,980	5,340			1546								
0-6864-08	鍍盆 360×60mm	4,740	5,060			1546								
0-6864-09	鍍盆 400×60mm	7,220	7,740			1546								
0-7000-21	Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式)1箱(20枚入) 1870+MED	4,510	4,740			429								
0-7076-01	ダストカン 12L	6,000	7,360			502					92			
0-7076-02	ダストカン 20L	8,400	9,410			502					92			
0-7076-03	ダストカン 5L	4,000	4,260			502					92			
0-7077-01	万能蓋 125mL φ55×55mm ステンレス(SUS304)	1,400	1,820			1544					490			
0-7077-02	万能蓋 250mL φ75×75mm ステンレス(SUS304)	1,700	1,950			1544					490			
0-7077-03	万能蓋 500mL φ85×95mm ステンレス(SUS304)	2,000	2,400			1544					490			
0-7192-01	ファイルワゴン 普及型 2段 603×352×980mm BR-2L	31,100	33,600			76								
0-7192-02	ファイルワゴン 普及型 3段 603×352×1279mm BR-3L	42,800	46,300			76								
0-7197-01	クロスパーテーション ホワイト(消臭タイプ) KP-1W	39,900	41,900			617								
0-7197-02	クロスパーテーション ブルー(消臭タイプ) KP-1N	39,900	41,900			617								
0-7197-04	クロスパーテーション ホワイト(抗菌タイプ) KPK-1W	47,400	49,800			617								
0-7197-05	クロスパーテーション グリーン(消臭タイプ) KP-1M	39,900	41,900			617								
0-7197-06	クロスパーテーション オレンジ(消臭タイプ) KP-1DN	39,900	41,900			617								
0-7197-07	クロスパーテーション ダークブラウン(消臭タイプ) KP-1C	39,900	41,900			617								
0-7203-01	静音樹脂運搬車(折りたたみ式/150kg) DSK101	18,900	22,000			160								
0-7203-02	静音樹脂運搬車(折りたたみ式/300kg) DSK301	30,200	34,500			160								
0-7203-05	静音樹脂運搬車(折りたたみ式/120kg) LSK-201	14,600	17,600			160								
0-7203-06	静音樹脂運搬車(折りたたみ式/スベシャルブレーキ/300kg) DSK-301B2	37,500	42,300			160								
0-7203-07	静音樹脂運搬車(ハンドル固定式/スベシャルブレーキ/300kg) DSK-302B2	37,400	41,900			160								
0-7231-11	ハイチェア NO-41N-Z	31,800	32,000	849	849	637							24	
0-7560-01	マルチチェア キャスター付き・リング無し・ロータイプ ブルー TSS-18L	59,400	60,400			638								
0-7560-02	マルチチェア キャスター付き・リング無し・ロータイプ ライトワイン TSS-18L	59,400	60,400			638								
0-7560-03	マルチチェア キャスター付き・リング付き・ハイタイプ ブルー TSS-18RL	72,800	74,100			638								
0-7560-04	マルチチェア キャスター付き・リング付き・ハイタイプ ライトワイン TSS-18RL	72,800	74,100			638								
0-7560-05	マルチチェア 円盤脚・粉体塗装・ロータイプ ブルー TSS-18ZS	59,100	61,200			638								
0-7560-06	マルチチェア 円盤脚・粉体塗装・ロータイプ ライトワイン TSS-18ZS	59,100	61,200			638								
0-7560-07	マルチチェア 円盤脚・クロムメッキ・ロータイプ ブルー TSS-18Z	65,100	67,200			638								
0-7560-08	マルチチェア 円盤脚・クロムメッキ・ロータイプ ライトワイン TSS-18Z	65,100	67,200			638								
0-7753-31	電子スハイロメータ(オートスライド)用マウスフィルタ PIF-2A 1箱(20箱入) MOU9404	4,000	4,800			811								
0-7895-01	洗濯用チェア NSC-01	411,000	415,000			1936								
0-8313-01	オムツ交換車用 洗型ワイヤーバスケット CB-75	8,100	8,200			1922								
0-8313-02	オムツ交換車用 深型ワイヤーバスケット CB-150	8,550	8,700			1922								
0-8693-01	シカン瓶 ステンレス製 41691	2,260	2,440			1544								
0-9476-11	プロシエアロールシート グリーン 1巻 No.370	1,020	1,060			591					362			
0-9476-12	プロシエアロールシート グリーン 1巻 No.570	4,050	4,220			591					362			
0-9476-13	プロシエアロールシート ピンク 1巻 No.370	1,020	1,060			591					362			
0-9476-14	プロシエアロールシート ピンク 1巻 No.570	4,050	4,220			591					362			
0-9476-21	プロシエアロールシート グリーン 12巻セット No.370	11,300	11,800			591					362			
0-9476-22	プロシエアロールシート グリーン 4巻セット No.570	14,000	14,600			591					362			
0-9476-23	プロシエアロールシート ピンク 12巻セット No.370	11,300	11,800			591					362			
0-9476-24	プロシエアロールシート ピンク 4巻セット No.570	14,000	14,600			591					362			
0-9941-22	取巻掛 縦角 TK-1	2,260	2,200			1887					108			
0-9941-23	取巻掛 横角 TW-1	2,260	2,200			1887					108			
1-1294-02	ポットミル回転台 ANZ-100S	420,000	467,000	303	303									
1-1550-01	ハンチングバット 小	11,490	12,250	2135	2135									
1-1550-02	ハンチングバット 中	13,050	13,930	2135	2135									
1-1550-03	ハンチングバット 大	20,240	21,550	2135	2135									
1-1550-04	ハンチングバット 特大	25,460	27,120	2135	2135									
1-1553-01	ドラム缶用台車 60L用 1108-112	28,400	38,870	1643	1643									
1-1553-02	ドラム缶用台車 100L用 OM1108-113	38,000	41,800	1643	1643									
1-1553-03	ドラム缶用台車 200L用 OM1108-114	59,800	65,780	1643	1643									
1-1553-12	ドラム缶用車用トレイ 200L用 OM1108-252	14,200	15,900	1643	1643									
1-1588-01	クリールーム用集塵機 KDC-C03A	245,000	270,000	2422	2422			114						
1-1594-21	低水位型恒温水槽 本体 THB-1400X	94,000	101,000	76	76									
1-2118-11	コンパクト電子天びん NVT2201	42,200	43,600	434	434									
1-2118-12	コンパクト電子天びん NVT4201JP	45,500	47,000	434	434									
1-2118-13	コンパクト電子天びん NVT12000JP	53,600	55,300	434	434									
1-2118-16	コンパクト電子天びん NV2222JP	41,600	42,900	434	434									
1-2118-17	コンパクト電子天びん NV2201JP	41,600	42,900	434	434									
1-2119-12	コンパクト電子天びん NV621JP	39,200	40,500	434	434									
1-2119-14	コンパクト電子天びん NVT6200JP	40,200	41,500	434	434									
1-2185-21	恒温水槽 本体 HB-1400X	94,000	101,000	76	76		59							
1-2351-01	工具セット S-51	68,800	70,900	2058	2058	202								
1-2365-01	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 120g EX124G	318,700	328,600	422	422									
1-2365-02	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 220g EX224G	364,800	376,200	422	422									
1-2365-03	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 320g EX324G	422,200	435,300	422	422									
1-2365-04	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 220g EX223G	297,300	306,600	422	422									
1-2365-05	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 420g EX423G	305,100	314,600	422	422									
1-2365-06	スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 620g EX623G	328,800	339,000	422	422									
1-2388-01	ポリジョッキー フタ付 赤 1L No.310-01	770	980			40				40				
1-2388-02	ポリジョッキー フタ付 青 1L No.310-03	770	980			40				40				
1-2388-03	ポリジョッキー フタ付 赤 2L No.320-01	970	1,250			40				40				
1-2388-04	ポリジョッキー フタ付 青 2L No.320-03	970	1,250			40				40				
1-2414-01	ポリジョッキー No.210-00	420	570	1580	1580					40	91			
1-2414-02	ポリジョッキー No.230-00	920	1,170	1580	1580					40	91			
1-2414-03	ポリジョッキー No.250-00	1,320	1,680	1580	1580					40	91			
1-2436-01	研究者スツール グリーン TSS-16RL-STCC-GR	70,800	73,700	845	845									
1-2436-02	研究者スツール ブルー TSS-16RL-STCC-BL													

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	標準品対応用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
I-2718-08	マントルヒータースターラー(フラスコ用)2L MS-ES20	130,000	143,000	149	149									
I-2718-09	マントルヒータースターラー(フラスコ用)3L MS-ES30	135,200	149,000	149	149									
I-2718-10	マントルヒータースターラー(フラスコ用)5L MS-ES50	161,200	177,000	149	149									
I-2718-11	マントルヒータースターラー(フラスコ用)10L MS-ES100	302,400	333,000	149	149									
I-2718-12	マントルヒータースターラー(フラスコ用)20L (AC200V) MS-ES200	378,400	417,000	149	149									
I-2746-04	化学防護服 XXL 4520 XXL	840	870	2301	2301									
I-2823-01	スタンド ベール缶用 ST20-1	40,000	44,000	1650	1650									
I-2823-02	スタンド 18L=斗缶用 ST18-1	40,000	44,000	1650	1650									
I-2823-03	スタンド 一斗=ベール=出光機用 TOS-N10	34,000	37,400	1650	1650									
I-2874-11	防毒マスク用吸収缶 有機ガス用吸収缶 7001J-55	450	460	2208	2208									
I-2874-12	防毒マスク用吸収缶 有機ガス用吸収缶(防塵機能付き) 7011J-55	600	620	2208	2208									
I-2874-13	防毒マスク用吸収缶 コンビネーションガス用吸収缶 7007J	570	590	2208	2208									
I-2913-02	樹脂連結平台車 ブルー PD-406-3E	8,800	11,200	1061	1061									
I-2913-11	樹脂連結平台車 ブラック PD-403-2SE	7,920	8,700	1061	1061									
I-3018-01	セラミック電気管状炉 密閉式 500W ARF-30M	153,000	169,000	161	161									
I-3018-02	セラミック電気管状炉 密閉式 600W ARF-40M	180,000	189,000	161	161									
I-3018-03	セラミック電気管状炉 密閉式 700W ARF-50M	195,000	199,000	161	161									
I-3018-04	セラミック電気管状炉 密閉式 500W ARF-30K	220,000	260,000	161	161									
I-3018-05	セラミック電気管状炉 密閉式 600W ARF-40K	234,000	270,000	161	161									
I-3018-06	セラミック電気管状炉 密閉式 700W ARF-50K	276,000	290,000	161	161									
I-3221-11	ハンドリフター ATH-S120	43,300	46,900	1059	1059									
I-3221-12	ハンドリフター ATH-S150	50,800	54,100	1059	1059									
I-3221-13	ハンドリフター ATH-S250	65,300	70,200	1059	1059									
I-3221-14	ハンドリフター ATH-S500S	99,600	106,000	1059	1059									
I-3221-15	ハンドリフター ATH-E500M	105,000	112,000	1059	1059									
I-3221-16	ハンドリフター ATH-E500L	166,000	175,000	1059	1059									
I-3252-08	マイド回転子 1.808 2個入	520	590	253	253									
I-3252-09	マイド回転子 1.815 2個入	760	860	253	253									
I-3361-01	セレクトラボ オープン 750×450×720mm LOP-7L	33,500	35,500	871	871									
I-3361-02	セレクトラボ オープン 750×450×1050mm LOP-7	38,000	40,200	871	871									
I-3361-03	セレクトラボ オープン 900×450×1050mm LOP-9	39,200	41,500	871	871									
I-3362-02	セレクトラボ ガラス両開き扉 750×450×1050mm LOG-7	92,700	97,800	870	870									
I-3362-03	セレクトラボ ガラス両開き扉 900×450×1050mm LOG-9	96,100	102,000	870	870									
I-3362-11	セレクトラボ用扉扉庫 300×250×280mm	30,900	32,500	871	871									
I-3363-02	セレクトラボ 両開き扉 750×450×1050mm LOS-7	47,400	50,200	871	871									
I-3363-03	セレクトラボ 両開き扉 900×450×1050mm LOS-9	49,700	52,600	871	871									
I-3364-02	セレクトラボ ガラス引き戸 750×450×1050mm LSG-7	48,900	51,800	871	871									
I-3364-03	セレクトラボ ガラス引き戸 900×450×1050mm LSG-9	49,300	52,200	871	871									
I-3365-01	セレクトラボ 引き戸 750×450×720mm LSS-7L	41,500	43,900	871	871									
I-3365-02	セレクトラボ 引き戸 750×450×1050mm LSS-7	43,700	46,200	871	871									
I-3365-03	セレクトラボ 引き戸 900×450×1050mm LSS-9	43,000	45,600	871	871									
I-3367-02	セレクトラボ ラチラル(1列3段) 750×450×1050mm LL3-7	85,400	90,300	871	871									
I-3367-03	セレクトラボ ラチラル(1列3段) 900×450×1050mm LL3-9	87,600	92,700	871	871									
I-3368-02	セレクトラボ ラチラル(1列4段) 750×450×1050mm LL4-7	97,700	103,000	870	870									
I-3368-03	セレクトラボ ラチラル(1列4段) 900×450×1050mm LL4-9	102,000	108,000	870	870									
I-3373-02	セレクトラボW750用ベース	7,950	8,400	870	870									
I-3373-03	セレクトラボW900用ベース LCB-9(下置き用ベース)	8,150	8,600	870	870									
I-3374-02	セレクトラボ幅750用作業板	24,800	26,000	870	870									
I-3374-03	セレクトラボ幅900用作業板	31,300	33,000	870	870									
I-3375-02	セレクトラボ幅750用ストッパー	2,200	2,320	870	870									
I-3375-03	セレクトラボ幅900用ストッパー	2,200	2,320	870	870									
I-3376-01	セレクトラボ幅750・幅900共通 仕切板(縦)	2,100	2,210	870	870									
I-3376-02	セレクトラボ幅750用仕切板(横)	2,650	2,790	870	870									
I-3376-03	セレクトラボ幅900用仕切板(横)	2,700	2,840	870	870									
I-3797-01	角缶 500mL	900	940	1650	1650									
I-3797-02	角缶 1L 1000	1,010	1,050	1650	1650									
I-3798-01	一斗缶 18L 40面内工ホキコート缶	1,650	1,780	1650	1650									
I-3832-11	ワタツチ給油栓(コックン(R))用 出光機用用アダプター (PP製) JKA-1	1,320	1,460	1651	1651									579
I-3832-12	ワタツチ給油栓(コックン(R))用 ドラム缶 (JIS1804規格)用アダプター DRA-1	14,000	15,400	1651	1651									
I-3832-13	ワタツチ給油栓(コックン(R))用 エアークリップ (PP製)・ボンセット ACK-1	600	660	1651	1651									
I-3833-01	ワタツチ給油栓(コックン(R))レッドタイプB 口径40 MWC-40BSG	6,880	7,560	1651	1651									
I-3833-02	ワタツチ給油栓(コックン(R))グリーンタイプB 口径40 MWC-40BSG	6,880	7,560	1651	1651									
I-3833-03	ワタツチ給油栓(コックン(R))イエロータイプB 口径40 MWC-40BSY	6,880	7,560	1651	1651									
I-3834-01	ワタツチ給油栓(コックン(R))レッドタイプB 口径50 MWC-50BSR	8,480	9,260	1651	1651									
I-3834-02	ワタツチ給油栓(コックン(R))グリーンタイプB 口径50 MWC-50BSG	8,480	9,260	1651	1651									
I-3834-03	ワタツチ給油栓(コックン(R))イエロータイプB 口径50 MWC-50BSY	8,480	9,260	1651	1651									
I-3835-11	ワタツチ給油栓(コックン(R))ブルータイプBUS 口径40 MWC-40BUS	44,000	48,400	1651	1651									
I-3953-01	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 4.5×15	840	930	1883	1883									
I-3953-02	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 6×12	640	710	1883	1883									
I-3953-03	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 6×15	730	810	1883	1883									
I-3953-04	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 6×18	1,060	1,170	1883	1883									
I-3953-05	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 7.5×20	1,320	1,460	1883	1883									
I-3953-06	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 9×24	1,430	1,580	1883	1883									
I-3953-07	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 12×30	2,360	2,610	1883	1883									
I-3953-08	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 15×36	3,520	3,880	1883	1883									
I-3953-09	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 18×42	4,510	4,970	1883	1883									
I-3953-10	アラメック(R)真空ホース プラスチックエラストマー 25×50	6,380	7,020	1883	1883									
I-4178-02	スライドグランドライヤー ファンヒーター SGD-HF	68,400	76,700	1449	1449	876								
I-4244-21	電子天秤用テトラローグ 本体 B-LOGN	29,800	32,000	425	425									
I-432-22	【洗浄・AC滅菌】ネジロメティウム瓶 250ml	2,000	1,960	1585	1585									
I-432-23	【洗浄・AC滅菌】ネジロメティウム瓶 500ml	2,800	2,740	1585	1585									
I-432-24	【洗浄・AC滅菌】ネジロメティウム瓶 1000ml	3,200	3,110	1585	1585									
I-4402-01	緩高シャーレ(鏡口) φ60×45mm	2,810	2,960	1089	1089									468
I-4402-02	緩高シャーレ(鏡口) φ60×60mm	3,430	3,610	1089	1089									468
I-4402-03	緩高シャーレ(鏡口) φ60×90mm	3,810	4,010	1089	1089									468
I-4402-04	緩高シャーレ(鏡口) φ75×45mm	3,030	3,190	1089	1089									468
I-4402-05	緩高シャーレ(鏡口) φ75×60mm	3,690	3,880	1089	1089									468
I-4402-06	緩高シャーレ(鏡口) φ90×45mm	3,240	3,410	1089	1089									468
I-4402-07	緩高シャーレ(鏡口) φ90×60mm	3,240	3,410	1089	1089									468
I-4402-08	緩高シャーレ(鏡口) φ120×60mm	7,210	7,580	1089	1089									468
I-4403-01	結晶皿 φ90×45mm	3,120	3,280	1711	1711									
I-4403-02	結晶皿 φ120×60mm	5,310	5,580	1711	1711									
I-4569-11	瓶入りロート Φ60mm	2,400	2,520	1794	1794									
I-4569-12	瓶入りロート Φ75mm	2,520	3,000	1794	1794									
I-4569-13	瓶入りロート Φ100mm	2,600	3,600	1794	1794									
I-4635-11	バランスディッシュ ナチュラル 20mL 1000枚入 BD-1	6,700	8,000	450	450	230								500
I-4635-12	バランスディッシュ ナチュラル 110mL 1000枚入 BD-2	10,000	12,000	450	450	230								500
I-4635-23	バランスディッシュ ディスボタイプ秤量皿 ナチュラル 1箱(500枚) BD-3	10,000	12,000	450	450	230								500
I-4636-11	バランスディッシュ 非帯電 20mL 1000枚入 BDA-1	7,400	8,840	450	450	230								
I-4636-12	バランスディッシュ 非帯電 110mL 1000枚入 BDA-2	11,600	13,780	450	450	230								
I-4636-23	バランスディッシュ ディスボタイプ秤量皿 非帯電 1箱(500枚) BDA-3	12,300	14,640	450	450	230								
I-4704-01	精製水 W-20	3,510	3,650	1479	1479									
I-4707-03	オリコン α折りたたみコンテナ 50L ダークブルー-ダークブルー CR-S50N	2,350	2,640	1661	1661	54								
I-4707-04	オリコン α折りたたみコンテナ 50L 透明 透明 CR-S50N	2,350	2,640	1661	1661	54								

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025	サンクアスト2025	ナビス2024	サニーフーズ2024	設備2024	アズビエア2025	アズツール2021	ナビ助2023	産業産廃用品パンフ	ウェルビーイングパンフ	サイエンスカタログ
I-5102-04	pHメータ用標準液 pH4.01・7.00・9.21 各20mL×10袋入 51302068	16,000	16,500	560	560									
I-5102-05	pHメータ用標準液 pH4.006 250mL 51350052	6,700	6,900	560	560									
I-5102-06	pHメータ用標準液 pH6.865 250mL 51350054	6,700	6,900	560	560									
I-5102-07	pHメータ用標準液 pH9.180 250mL 51350056	6,700	6,900	560	560									
I-5233-01	バランストレイ ナチュラル 10mL 1000枚入	8,200	9,300	452	452	229								
I-5233-02	バランストレイ ナチュラル 150mL 1000枚入	12,400	14,200	452	452	229								
I-5233-03	バランストレイ ナチュラル 300mL 500枚入	9,900	11,500	452	452	229								
I-5233-04	バランストレイ ナチュラル 70mL 1000枚入	11,500	13,300	452	452	229								
I-5233-05	バランストレイ ナチュラル 40mL 1000枚入	9,300	11,200	452	452									
I-5233-31	バランストレイ ナチュラル 10mL 250枚入	2,450	2,800	452	452									
I-5233-32	バランストレイ ナチュラル 70mL 250枚入	3,400	3,900	452	452									
I-5233-33	バランストレイ ナチュラル 150mL 250枚入	3,700	4,300	452	452									
I-5233-34	バランストレイ ナチュラル 300mL 250枚入	5,850	6,800	452	452									
I-5233-41	バランストレイ ST-1S(滅菌)250枚	8,000	8,400	452	452									
I-5233-42	バランストレイ ST-4S(滅菌)250枚	8,600	9,150	452	452									
I-5233-43	バランストレイ ST-2S(滅菌)250枚	8,800	9,400	452	452									
I-5233-44	バランストレイ ST-3S(滅菌)250枚	10,800	11,800	452	452									
I-5239-01	バランストレイ 非帯電 10mL 1000枚入	9,850	11,200	452	452	229								
I-5239-02	バランストレイ 非帯電 150mL 1000枚入	13,900	15,900	452	452	229								
I-5239-03	バランストレイ 非帯電 300mL 500枚入	11,000	12,600	452	452	229								
I-5239-04	バランストレイ 非帯電 70mL 1000枚入	13,300	15,200	452	452	229								
I-5239-05	バランストレイ 非帯電 40mL 1000枚入	10,900	12,600	452	452									
I-5239-31	バランストレイ 非帯電 10mL 250枚入	2,950	3,400	452	452									
I-5239-32	バランストレイ 非帯電 70mL 250枚入	3,960	4,500	452	452									
I-5239-33	バランストレイ 非帯電 150mL 250枚入	4,100	4,700	452	452									
I-5239-34	バランストレイ 非帯電 300mL 250枚入	6,500	7,400	452	452									
I-5239-41	バランストレイ STS-1S(滅菌)250枚	7,850	8,300	452	452									
I-5239-42	バランストレイ STS-4S(滅菌)250枚	8,750	9,300	452	452									
I-5239-43	バランストレイ STS-2S(滅菌)250枚	8,800	9,400	452	452									
I-5239-44	バランストレイ STS-3S(滅菌)250枚	10,900	11,800	452	452									
I-5410-04	オーバル回転子 50×φ20mm 001.65	2,500	2,790	252	252									
I-5484-01	電気泳動装置 Mupid-essu	65,000	71,400	1293	1293									
I-5530-01	静音歯車運搬車 DSK-304	50,400	58,500	1056	1056									
I-5530-02	静音歯車運搬車 ボタンブレーキ付 DSK-304B2(ボタンブレーキ付き)	58,100	66,600	1056	1056	160								
I-5714-31	コンパクト天秤 CR21JP	13,600	14,100	441	441									
I-5714-34	コンパクト天秤 CR62JP	18,300	18,900	441	441									
I-5714-41	コンパクト天秤用ACアダプタ 46001724	3,700	3,800	441	441									
I-5714-42	コンパクト天秤用ACアダプタラブリット 46001780	2,300	2,400	441	441									
I-5827-01	研究用マルチエアポンプ 吸排両用型 LMP-100	81,000	89,000	390	390									
I-5841-01	六角バランストレイ10mL ナチュラルタイプ 千枚入	10,100	12,100	453	453									
I-5841-02	六角バランストレイ50mL ナチュラルタイプ 千枚入	13,700	16,400	453	453									
I-5841-03	六角バランストレイ150mL ナチュラルタイプ 千枚入	17,600	20,900	453	453									
I-5841-04	六角バランストレイ300mL ナチュラルタイプ 五百枚入	13,700	16,300	453	453									
I-5842-01	六角バランストレイ10mL 非帯電タイプ 千枚入	11,300	13,400	453	453									
I-5842-02	六角バランストレイ50mL 非帯電タイプ 千枚入	17,300	20,600	453	453									
I-5842-03	六角バランストレイ150mL 非帯電タイプ 千枚入	18,300	21,700	453	453									
I-5842-04	六角バランストレイ300mL 非帯電タイプ 五百枚入	14,800	17,700	453	453									
I-5911-11-20	デジタル温度計 1ch単機能 校正証明書付 TX10-01	31,000	32,000	485	485									
I-5911-11-23	デジタル温度計 1ch単機能 特急校正証明書付 TX10-01	36,000	37,000	485	485									
I-5911-11-24	デジタル温度計 1ch単機能 JCSS校正証明書付 TX10-01	49,000	50,000	485	485									
I-5911-12-20	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) 校正証明書付 TX10-02	34,000	35,000	485	485									
I-5911-12-23	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) 特急校正証明書付 TX10-02	39,000	40,000	485	485									
I-5911-12-24	デジタル温度計(1ch多機能タイプ) JCSS校正証明書付 TX10-02	52,000	53,000	485	485									
I-5928-01	吸塵・脱臭装置 KSC-Z01	205,000	225,000	911	911									
I-5928-16	吸塵・脱臭装置 交換用活性炭 KSC-CH01	3,800	5,200	911	911									
I-5928-17	吸塵・脱臭装置 交換用HEPAフィルター KSC-HP01	35,000	39,700	911	911									
I-5937-01	ローベンチ LRBX-1	13,400	14,300	850	850									
I-5979-01	フローター φ10mm×24穴 10枚入 AHT	2,420	2,700	1140	1140									
I-5979-02	フローター AHS 10枚入	2,200	2,500	1140	1140									
I-5980-01	滅菌竹串 1ケース(100本×10袋入) IKT-γ	2,620	3,000	1076	1076									
I-5980-02	滅菌竹串 200本×5袋 IKT-γS	2,090	2,400	1076	1076									
I-6148-03	真空断熱容器 800mL BTC-801	5,800	6,800	1419	1419									
I-6148-04	真空断熱容器 450mL BTC-451	4,600	6,300	1419	1419									
I-6148-06	真空断熱容器 250mL BTC-251	3,500	5,000	1419	1419									
I-6148-15	真空断熱容器 350mL BTC-351	4,100	5,600	1419	1419									
I-6231-01	ウェハー用カーボンピンセット SH-T5508W-SA	5,000	5,500	2591	2591									
I-6231-02	ウェハー用カーボンピンセット SH-T5509W-SA	5,500	6,000	2591	2591									
I-6231-03	ウェハー用カーボンピンセット SH-T5510W-SA	6,000	6,600	2591	2591									
I-6422-02	液状ガスケット シリコン系工業用シリル剤 白色 100g 耐熱・耐寒・流動タイプ(1211AA)TB1211	2,440	2,550	1991	1991									
I-6422-03	液状ガスケット シリコン系工業用シリル剤 白色 100g 耐熱・耐寒・耐薬品性(1212AA)TB1212	2,440	2,550	1991	1991									
I-6422-04	液状ガスケット シリコン系工業用シリル剤 灰色 250g 耐熱・耐寒・流動タイプ(1215AH)TB1215	3,420	3,560	1991	1991									
I-6490-01	LEDワイドライトルーベ 3倍 1511-2	11,000	13,200	802	802									
I-6490-02	LEDワイドライトルーベ 5倍 1511-5	12,100	14,600	802	802									
I-6490-03	LEDワイドライトルーベ 10倍 1511-10	10,600	12,800	802	802									
I-6527-01	マルチキャリア(連結くん) MP-6839U-100	8,280	9,470	1061	1061									
I-6527-02	マルチキャリア(連結くん) MP-6839N-100	7,530	8,620	1061	1061									
I-6570-01	ダイヤスプレー 500mL レッド No.715-01	900	1,180	1581	1581									
I-6570-02	ダイヤスプレー 500mL アイボリー No.715-03	900	1,180	1581	1581	925								
I-6570-03	ダイヤスプレー 500mL グリーン No.715-02	900	1,180	1581	1581	925								
I-6570-04	ダイヤスプレー 500mL ブルー No.715-04	900	1,180	1581	1581	925								
I-6570-05	【滅菌済】ダイヤスプレー 500mL レッド	1,800	2,120	1581	1581									
I-6571-01	有機溶剤用スプレー エクセレント 500mL アイボリー No.3530-02	1,900	2,420	1582	1582									
I-6571-02	有機溶剤用スプレー エクセレント 1000mL アイボリー No.3538-02	2,200	2,840	1582	1582									
I-6572-01	ダイヤスプレー 500mL レッド No.500-01	760	990	1581	1581									
I-6572-02	ダイヤスプレー 500mL グリーン No.500-03	760	990	1581	1581									
I-6572-03	ダイヤスプレー 500mL イエロー No.500-02	760	990	1581	1581									
I-6573-01	ダイヤスプレー 1000mL レッド No.550-01	1,280	1,630	1581	1581	68								
I-6573-02	ダイヤスプレー 1000mL グリーン No.550-02	1,280	1,630	1581	1581									
I-6662-01	ウェハー用ピンセット ID-48WF	6,400	7,000	2591	2591									
I-6662-02	ウェハー用ピンセット ID-8WNY	27,000	29,700	2591	2591									
I-6691-01	非磁性ステンレスピンセット 5本組 SAセット	30,000	33,000	2593	2593									
I-6691-02	チタンピンセットキット 5本組 TAセット	42,000	46,200	2593	2593									
I-6691-03	非磁性ステンレスピンセットキット 5本組 SMDセット	30,000	33,000	2593	2593									
I-6691-04	特殊鋼ピンセットキット 5本組 NCセット	48,000	52,800	2593	2593									
I-6702-01	バンドソー K-100	70,300	73,900	339	339									
I-6703-02	替刃 PCBカッター(K-111)用 K-110-1	6,520	6,850	338	338									
I-6703-03	PCBカッター K-210	69,000	72,500	338	338									
I-6703-05	替刃 PCBカッター(K-210)用 K-210-3	9,170	9,680	338	338									
I-6703-11	PCBカッター K-111	28,300	29,800	338	338									
I-6730-01	スケルトンパーツボックス 340×225×49mm SP33-MS50	3,960	4,440	1007	1007									
I-6730-02	スケルトンパーツボックス 275×187×49mm SP27-MS32	3,730	4,160	1007	1007									
I-6730-03	スケルトンパーツボックス 210×148×49mm SP20-MS18	2,250	2,500	1007	1007									
I-7041-11	ゲル撮影装置 Mupid用 SOCOE21	364,000	389,000	1302	1302									
I-7222-01	ガラスロステープ 19mm×10m 361 19X10 R	4,000	4,160	2012	2012									
I-7222-02	ガラスロステープ 25mm×10m 361 25X10 R	5,130	5,340	2012	2012									

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産業用対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
2-7694-02	スコッチライト工業用パッド #150 1箱(5枚入) H/PAD BOX	5,650	6,050	341	341									
2-7694-03	スコッチライト工業用パッド #180 1箱(10枚入) 7440 S/B BOX	6,910	7,390	341	341									
2-7694-04	スコッチライト工業用パッド #320 1箱(10枚入) 7446 S/B BOX	5,030	5,380	341	341									
2-7694-05	スコッチライト工業用パッド #320 1箱(20枚入) 7447 S/B BOX	7,530	8,060	341	341									
2-7694-06	スコッチライト工業用パッド #280 1箱(20枚入) 8447 S/B BOX	7,530	8,060	341	341									
2-7694-07	スコッチライト工業用パッド #400 1箱(20枚入) 8448 S/B BOX	7,530	8,060	341	341									
2-7694-08	スコッチライト工業用パッド #800 1箱(20枚入) 7448 S/B BOX	7,530	8,060	341	341									
2-7827-06	ネオシェーカー シーソー NS-S	99,500	104,000	268	268									427
2-7830-11	デジタル台はかり ーD33P300B1R1JP	72,700	75,000	445	445									
2-7830-12	デジタル台はかり ーD33P600B1R1JP	72,700	75,000	445	445									
2-7830-14	デジタル台はかり ーD33P150B1L2JP	79,900	82,400	445	445									
2-7830-15	デジタル台はかり ーD33P150B1X2JP	99,600	102,700	445	445									
2-7830-16	デジタル台はかり ーD33P300B1X2JP	99,600	102,700	445	445									
2-8032-11	アズプロ分析天秤 62g ASR64/E	154,400	151,000	418	418									
2-8032-12	アズプロ分析天秤 120g ASR124/E	169,000	164,000	418	418									
2-8032-13	アズプロ分析天秤 220g ASR224/E	185,900	176,000	418	418									
2-8036-21	アズプロ電子天秤 220g ASR223/E	89,500	92,400	426	426									
2-8036-22	アズプロ電子天秤 420g ASR423/E	105,600	109,000	426	426									
2-8036-23	アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E	82,700	85,400	426	426									
2-8036-24	アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E	107,000	102,000	426	426									
2-8100-31	ロータリーエバポレーター NA-2SA	187,000	193,000	1287	1287									
2-8101-01	冷却トラップ卓上型 UT-1AS	260,000	268,000	389	389									
2-8101-11	冷却トラップ卓上型用ガラスコンデンサS(取手無し)	38,200	42,000	389	389									
2-8101-12	冷却トラップ卓上型用ガラスコンデンサセットAS	60,200	66,500	389	389									
2-8101-13	冷却トラップ卓上型用バルブ付フタS	29,500	32,000	389	389									
2-8102-11	凍結乾燥器用フラスコ-瓶用多岐管 PMH-4AAS	122,000	126,000	48	48									
2-8102-12	凍結乾燥器用ドライチャンバー DR-2LAS	239,000	246,000	48	48									
2-8102-13	凍結乾燥器用乾燥瓶用アダプター 4本入	6,400	7,000	48	48									
2-8102-14	凍結乾燥器用乾燥瓶用キャップ 1個入	6,800	7,500	48	48									
2-8102-15	凍結乾燥器用凍結乾燥瓶 120ml 本体のみ 凍結乾燥瓶(キャップ別売)	11,400	13,000	48	48									
2-8102-16	凍結乾燥器用凍結乾燥瓶 150ml 本体のみ 凍結乾燥瓶(キャップ別売)	12,700	14,000	48	48									
2-8102-17	凍結乾燥器用凍結乾燥瓶 300ml 本体のみ 凍結乾燥瓶(キャップ別売)	13,700	15,000	48	48									
2-8130-01	ロ付ビーカー 300mL 49-63	3,920	4,190	1723	1723									
2-8130-02	ロ付ビーカー 500mL 49-64	5,090	5,420	1723	1723									
2-8130-03	ロ付ビーカー 1000mL 49-65	6,800	7,230	1723	1723									
2-8130-04	ロ付ビーカー 2000mL 49-66	8,180	8,730	1723	1723									
2-8130-05	ロ付ビーカー 3000mL 49-67	9,800	10,430	1723	1723									
2-8131-01	ボールバルブ付タンク(液面計付き) 25L OM48-20	84,900	93,400	1641	1641									
2-8131-02	ボールバルブ付タンク(液面計付き) 36L OM48-21	93,000	103,000	1641	1641									
2-8131-03	ボールバルブ付タンク(液面計付き) 45L OM48-22	101,000	112,000	1641	1641									
2-8131-04	ボールバルブ付タンク(液面計付き) 65L OM48-23	114,000	126,000	1641	1641									
2-8131-05	ボールバルブ付タンク(液面計付き) 80L OM48-24	120,000	133,000	1641	1641									
2-8131-06	ボールバルブ付タンク(液面計付き) 100L OM48-25	138,000	152,000	1641	1641									
2-821-01	ステンレスレーラック オープンタイプ STR-O	54,500	68,500	867	867									
2-821-02	ステンレスレーラック 扉付扉タイプ STR-KD	69,500	82,600	867	867									
2-8510-01	イージークラクションポンプ A25-5L	13,000	14,000	376	376									
2-8684-01	テンキー式キーボックス 400×146×410mm KB-ER-40	179,000	190,000	2371	2371									
2-8684-11	キーボックス用ベース 400×270×14mm	7,800	10,200	2371	2371									
2-8779-01	チェックスタンプ 500番 04-001	15,000	16,100				16							
2-9239-01	樹脂板材 PEEK板 150mm×245mm 1mm	21,500	23,700	1954	1954									
2-9239-02	樹脂板材 PEEK板 150mm×245mm 2mm	27,000	29,800	1954	1954									
2-9239-03	樹脂板材 PEEK板 150mm×245mm 3mm	30,600	33,700	1954	1954									
2-9239-05	樹脂板材 PEEK板 PEEK-152505 150mm×245mm 5mm	25,000	27,600	1954	1954									
2-9239-06	樹脂板材 PEEK板 PEEK-152510 150mm×245mm 10mm	48,200	53,100	1954	1954									
2-9240-01	樹脂板材 PEEK板 300mm×495mm 1mm	70,700	77,900	1954	1954									
2-9240-02	樹脂板材 PEEK板 300mm×495mm 2mm	116,000	128,000	1954	1954									
2-9240-03	樹脂板材 PEEK板 300mm×495mm 3mm	133,000	146,000	1954	1954									
2-9240-05	樹脂板材 PEEK板 PEEK-030505 300mm×495mm 5mm	85,300	93,900	1954	1954									
2-9240-06	樹脂板材 PEEK板 PEEK-030510 300mm×495mm 10mm	160,000	177,000	1954	1954									
2-9241-01	樹脂板材 PEEK板 495mm×495mm 1mm	84,900	93,400	1954	1954									
2-9241-02	樹脂板材 PEEK板 495mm×495mm 2mm	139,000	153,000	1954	1954									
2-9241-03	樹脂板材 PEEK板 495mm×495mm 3mm	151,000	167,000	1954	1954									
2-9241-05	樹脂板材 PEEK板 PEEK-050505 495mm×495mm 5mm	130,000	143,000	1954	1954									
2-9241-06	樹脂板材 PEEK板 PEEK-050510 495mm×495mm 10mm	243,000	266,000	1954	1954									
2-9517-01	卓上装置 0~3800rpm Compact3 Compact3(本体)	130,000	143,000	345	345									
2-9517-02	卓上装置 100~2000rpm Compact7 Compact7(本体)	175,000	193,000	345	345									
2-9517-11	卓上装置ドリルチャック3 Compact3用	9,530	10,600	345	345									
2-9517-12	卓上装置ドリルチャック7 Compact7用	8,790	9,770	345	345									
2-9517-13	卓上装置センタードリル Compact3/Compact7用	2,060	2,280	345	345									
2-9517-14	卓上装置回転センター Compact7用	7,490	8,250	345	345									
2-9517-15	卓上装置ハイスリッドバイトセット 6本 Compact3用 ハイスリッド8本バイトセット	18,800	21,600	345	345									
2-9517-16	卓上装置ハイスリッドバイトセット 8本 Compact7用 ハイスリッド8本バイトセット	24,600	28,100	345	345									
2-9517-17	卓上装置超硬スロウエイバイト 4本セット Compact3/Compact7用	35,900	42,600	345	345									
2-9517-18	卓上装置ショートドリル 8本セット Compact3/Compact7用	11,600	12,900	345	345									
2-9518-01	卓上フライス盤 Little Milling!	175,000	193,000	345	345									
2-9518-02	卓上フライス盤 Little Millingφ	272,000	300,000	345	345									
2-9518-11	卓上フライス盤クイックバイス(大)	27,400	30,300	345	345									
2-9518-12	卓上フライス盤切削剤油(500ml)	1,980	2,200	345	345									
2-9590-02	樹脂丸棒 PEEK φ8mm×495mm	5,330	5,900	1959	1959									
2-9590-03	樹脂丸棒 PEEK φ10mm×495mm	7,020	7,800	1959	1959									
2-9590-04	樹脂丸棒 PEEK φ12mm×495mm	11,200	12,300	1959	1959									
2-9590-06	樹脂丸棒 PEEK φ20mm×495mm	23,100	25,500	1959	1959									
2-9590-07	樹脂丸棒 PEEK φ25mm×495mm	35,800	39,400	1959	1959									
2-9590-08	樹脂丸棒 PEEK φ30mm×495mm	58,900	64,800	1959	1959									
2-9590-09	樹脂丸棒 PEEK φ35mm×495mm	73,800	81,100	1959	1959									
2-9590-10	樹脂丸棒 PEEK φ40mm×495mm	95,300	105,000	1959	1959									
2-9590-11	樹脂丸棒 PEEK φ45mm×495mm	118,000	130,000	1959	1959									
2-9590-12	樹脂丸棒 PEEK φ50mm×495mm	144,000	158,000	1959	1959									
2-9590-14	樹脂丸棒 PEEK φ60mm×495mm	208,000	229,000	1959	1959									
2-9590-16	樹脂丸棒 PEEK φ70mm×495mm	290,000	318,000	1959	1959									
2-9590-18	樹脂丸棒 PEEK φ80mm×495mm	365,000	401,000	1959	1959									
2-9590-20	樹脂丸棒 PEEK φ90mm×495mm	490,000	538,000	1959	1959									
2-9590-21	樹脂丸棒 PEEK φ100mm×495mm	572,000	630,000	1959	1959									
2-9590-22	樹脂丸棒 PEEK φ110mm×495mm	690,000	758,000	1959	1959									
2-9590-32	樹脂丸棒 PEEK φ16mm×1000mm	19,100	21,000	1959	1959									
2-9591-02	樹脂丸棒 PEEK φ8mm×1000mm	10,500	11,500	1959	1959									
2-9591-03	樹脂丸棒 PEEK φ10mm×1000mm	13,700	15,000	1959	1959									
2-9591-04	樹脂丸棒 PEEK φ12mm×1000mm	21,900	24,000	1959	1959									
2-9591-06	樹脂丸棒 PEEK φ20mm×1000mm	44,800	49,300	1959	1959									
2-9591-07	樹脂丸棒 PEEK φ25mm×1000mm	69,400	76,200	1959	1959									
2-9591-08	樹脂丸棒 PEEK φ30mm×1000mm	115,000	126,000	1959	1959									
2-9591-09	樹脂丸棒 PEEK φ35mm×1000mm	144,000	158,000	1959	1959									
2-9591-10	樹脂丸棒 PEEK φ40mm×1000mm	185,000	203,000	1959	1959									
2-9591-11	樹脂丸棒 PEEK φ45mm×1000mm	228,000	251,000											

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 標準2025 頁	サンクアス ト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助 2023 頁	標準産 業用 品 ハ ン ド ブ ック 頁	ウェルビー イング ハ ン ド ブ ック 頁	サイエンス カ タ ロ グ 頁
3-4828-01	ワンタッチコック コップ(R) SUS-Fタイプ φ40食品用 MWC-40SUS-F	44,000	48,400	1651	1651									
3-4828-02	ワンタッチコック コップ(R) SUS-Fタイプ φ50食品用 MWC-50SUS-F	53,000	58,200	1651	1651									
3-4899-01	水切りカゴ 16L NO.1 ブルー	3,000	3,450	2135	2135									
3-4899-02	水切りカゴ 23.5L NO.0 ブルー	3,700	4,250	2135	2135									
3-4910-01	有機溶剤系用噴霧器 500mL No.3705	8,400	11,200	1583	1583									
3-5127-01	レンジャーシリーズ卓上型はかり 1.5kg R31PE1502	73,000	75,300	441	441									
3-5127-02	レンジャーシリーズ卓上型はかり 3kg R31PE3	73,000	75,300	441	441									
3-5127-03	レンジャーシリーズ卓上型はかり 6kg R31PE6	73,000	75,300	441	441									
3-5127-05	レンジャーシリーズ卓上型はかり 30kg R31PE30	73,000	75,300	441	441									
3-5203-01	FFミラー 片側用(マグネットタイプ) FT23AM	24,000	30,000	2371	2371									
3-5203-02	FFミラー 両側用(マグネットタイプ) FT22M	28,000	30,000	2371	2371									
3-5203-03	FFミラー 両側用(マグネットタイプ) FT46M	48,000	58,000	2371	2371									
3-5203-04	FFミラー 片側用(マグネットタイプ) FT33AM	49,000	52,000	2371	2371									
3-5203-05	FFミラー 両側用(マグネットタイプ) FT34M	38,000	40,000	2371	2371									
3-5203-06	衝突防止用ミラー T字路専用 ラミ L10	68,000	78,000	2371	2371									
3-5263-01	積算流量計 NW05-PTN	60,100	66,100	685	685									
3-5263-02	積算流量計 NW10-PTN	61,300	67,400	685	685									
3-5263-03	積算流量計 NW20-PTN	62,400	68,600	685	685									
3-5300-01	ツールリセット(ミニエースダブル) MA-W3020	207,000	217,000								82			
3-5300-02	ツールリセット(ミニエースダブル) MA-W3025	207,000	217,000								82			
3-5300-03	ツールリセット(ミニエースダブル) MA-W4020	207,000	217,000								82			
3-5300-04	ツールリセット(ミニエースダブル) MA-W4025	207,000	217,000								82			
3-5300-05	ツールリセット(ミニエースダブル) MA-W4030	207,000	217,000								82			
3-5313-01	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S20	185,000	195,000								82			
3-5313-02	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S25	185,000	195,000								82			
3-5313-03	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S30	185,000	195,000								82			
3-5313-04	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S40	185,000	195,000								82			
3-5313-05	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S50	220,000	230,000								82			
3-5313-06	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S-HSK63	226,000	236,000								82			
3-5313-07	ツールリセット(ミニエースシングル) MA-S-HSK100	282,000	292,000								82			
3-5493-01	防毒マスク 密着作業用 1200/3311J-55	2,280	2,350	2208	2208									
3-5493-02	防毒マスク 有機溶剤作業用 1200/3301J-55	2,140	2,200	2208	2208									
3-5525-01	導電塗料スプレー (polycalmシリーズ) ニッケル(一般プラスチック用) PCS-104nNi	4,000	4,370	2565	2565					149				
3-5525-02	導電塗料スプレー (polycalmシリーズ) 銀銅(一般プラスチック用) PCS-107AgCu	4,700	5,160	2565	2565					149				
3-5525-04	導電塗料タッチアップペン (polycalmシリーズ) 銀銅(ガラス・エンボラ用) PTP-G1501	1,850	2,070	2565	2565					149				
3-5525-07	導電塗料スプレー PCS-1949CG	2,070	2,690	2565	2565					149				
3-5525-08	導電塗料スプレー PCS-1950Ag	6,500	7,140	2565	2565					149				
3-5525-09	導電塗料スプレー PCS-1912PP	1,950	2,320	2565	2565					149				
3-5525-10	導電塗料スプレー PCS-G2028	4,900	5,900	2565	2565					149				
3-6004-11	【洗浄・AC滅菌】広口メディウム瓶500ml	3,300	3,190	1585	1585									
3-6004-12	【洗浄・AC滅菌】広口メディウム瓶1000ml	3,800	3,670	1585	1585									
3-6005-11	【洗浄・AC滅菌】広口メディウム瓶(遮光)500ml	9,130	8,710	1585	1585									
3-6005-12	【洗浄・AC滅菌】広口メディウム瓶(遮光)1000ml	10,280	9,800	1585	1585									
3-6006-11	【洗浄・AC滅菌】ネジロメディウム瓶(遮光)100ml	3,700	3,560	1585	1585									
3-6006-12	【洗浄・AC滅菌】ネジロメディウム瓶(遮光)250ml	4,200	4,040	1585	1585									
3-6006-13	【洗浄・AC滅菌】ネジロメディウム瓶(遮光)500ml	7,000	6,690	1585	1585									
3-6006-14	【洗浄・AC滅菌】ネジロメディウム瓶(遮光)1000ml	7,900	7,550	1585	1585									
3-6045-11	木工用サンディングベルト#80 2本入	2,700	3,000								63			
3-6045-12	金属用サンディングベルト 2本入 #320	2,700	3,000								63			
3-6045-13	木工用サンディングディスク 4枚入 #80	2,700	3,000								63			
3-6045-14	金属用サンディングディスク 4枚入 #320	2,700	3,000								63			
3-6046-01	新鉄帯のご盛 本体 BS-23	32,000	352,000	339	339									
3-6046-11	新鉄帯のご盛用 替刃(はがね刃)	4,800	5,300	339	339									
3-6046-12	新鉄帯のご盛用 替刃(ハイメタル刃)	7,800	8,600	339	339									
3-6367-07	クワイチューブ用 キャップインサート 茶 500本/袋×4袋入 6000-07S	21,600	18,000	1114	1114									
3-6535-01	昇降・チルト作業補助台 アジャスター仕様	18,300	25,200	835	835						55			
3-6535-02	昇降・チルト作業補助台 キャスター仕様	20,200	24,700	835	835						55			
3-6820-01	チエアハンガー THF-100	3,800	4,000	845	845									
3-6870-01	セレクトラボ(W450片開き扉) 450×450×1050mm LOS-45右開き	44,700	47,200	870	870									
3-6870-02	セレクトラボ(W450片開き扉) 450×450×1050mm LOS-45左開き	44,600	47,000	870	870									
3-6750-01	タフネスポフカード 360×220mm TPC-360	35,500	46,300	415	415						102			
3-6750-02	タフネスポフカード 520×250mm TPC-520	40,100	52,300	415	415						102			
3-6781-01	セレクトラボ(W450片開き扉トール) 450×450×2100mm LOS-45T右開き	70,900	75,000	870	870									
3-6781-02	セレクトラボ(W450片開き扉トール) 450×450×2100mm LOS-45T左開き	70,600	74,700	870	870									
3-6800-01	セレクトラボ用セキュリティボックス 360×355×315mm M	45,000	47,400	871	871									
3-6800-02	セレクトラボ用セキュリティボックス 360×355×530mm L	52,300	55,000	871	871									
3-704-01	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ2.5×Φ4mm	180	230	1874	1874									
3-704-02	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ3×Φ5mm	290	360	1874	1874									
3-704-03	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ3×Φ6mm	490	610	1874	1874									
3-704-04	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ4×Φ6mm	360	450	1874	1874									
3-704-05	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ5×Φ7mm	420	510	1874	1874									
3-704-06	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ6×Φ8mm	490	610	1874	1874									
3-704-08	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ7×Φ10mm	890	1,070	1874	1874									
3-704-09	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ8×Φ10mm	640	780	1874	1874									
3-704-10	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ8×Φ11mm	1,000	1,200	1874	1874									
3-704-11	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ8×Φ12mm	1,400	1,690	1874	1874									
3-704-12	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ9×Φ12mm	1,110	1,340	1874	1874									
3-704-13	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ10×Φ13mm	1,200	1,450	1874	1874									
3-704-14	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ12×Φ15mm	1,420	1,710	1874	1874									
3-704-16	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ15×Φ19mm	2,380	2,870	1874	1874									
3-704-17	ポリウレタンチューブ 中低圧用 Φ15×Φ21mm	3,760	4,520	1874	1874									
3-7315-04	吸収缶(2個入) 有機がご用(S1る過材付) 防滴マシ兼用 6001/5911-S1	2,610	2,690								16			
3-7315-05	吸収缶(2個入) 有機がご用(S1る過材付) 防滴マシ兼用 6002/5911-S1	4,390	4,530								16			
3-7315-06	吸収缶(2個入) アンチマシ用 防滴マシ兼用 6004 OHSP	3,430	3,540								16			
3-7315-07	吸収缶(2個入) 有機がご用(S1る過材付) 防滴マシ兼用 60921-L3	5,440	5,600								16			
3-7315-09	吸収缶(2個入) 臭化がご用(3がご用) 防滴マシ兼用 60928J-L3	8,320	8,570								16			
3-7475-01	メチカル容器 20Lフタ付 12013・12014	2,990	2,980	2182	2182									
3-7475-02	メチカル容器 50Lフタ付 12011・12012	4,910	5,650	2182	2182									
3-7486-01	パウダー用フィーダー(マウス用) 銀鋼用 MF-3	10,800	12,300	1400	1400									
3-7486-02	パウダー用フィーダー(マウス用) 銀鋼用 MF-4	11,700	13,700	1400	1400									
3-7486-03	パウダー用フィーダー(マウス用) 銀鋼用 MF-3S	10,800	12,300	1400	1400									
3-7486-04	パウダー用フィーダー(マウス用) 銀鋼用 MF-4S	11,700	13,700	1400	1400									
3-7498-01	地震対策ストラップ(サンフック) SET-300	2,500	2,600	2370	2370									
3-7606-01	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#0番手) OSP-00-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-02	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#0.7番手) OSP-1.5-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-03	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#1番手) OSP-02-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-04	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#2番手) OSP-03-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-05	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#2.7番手) OSP-04-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-06	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#3番手) OSP-05-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-07	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#3.4番手) OSP-06-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-08	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#3.8番手) OSP-07-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-09	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#4番手) OSP-08-L400	30,000	33,000	719	719									
3-7606-10	ノンワイヤーパーコーター Φ9.5×400mm(#4.8番手) OSP-09-L400	30,000	33,000	719	71									

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産業用対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
4-078-03	クリーンエースS(無燻・洗浄濃縮液)5kg	15,300	15,900	2107	2107	1538								576
4-079-01	クリーンエース(無燻・洗浄濃縮液)1kg	2,200	2,370	2107	2107	1538								576
4-079-02	クリーンエース(無燻・洗浄濃縮液)20kg	37,700	38,400	2107	2107	1538								576
4-079-03	クリーンエース(無燻・洗浄濃縮液)5kg	10,400	10,900	2107	2107	1538								576
4-1226-01	靴カバー(塩化ビニル製)スタンダード1袋(20枚入)	1,340	1,420	2321	2321		120							
4-1226-02	靴カバー(塩化ビニル製)ビッグ1袋(100枚入)	10,400	11,000	2321	2321		120							
4-1226-03	靴カバー(塩化ビニル製)ロング1袋(2枚入)	720	770				120							
4-1226-13	靴カバー(塩化ビニル製)ロング25足セット1袋(50枚入)	15,000	15,800	2321	2321		120							
4-1227-01	ビニール前掛け(胸付き) S-1	980	1,120				110							
4-1296-11	ニトリル手袋(中厚手) S No.350	230	260			480	105							
4-1296-12	ニトリル手袋(中厚手) M No.350	230	260			480	105							
4-1296-13	ニトリル手袋(中厚手) L No.350	230	260			480	105							
4-1363-01	ビニールシート 厚手タイプ 915×1mm W915-t1	3,500	3,730	1966	1966							16		
4-1363-02	ビニールシート 厚手タイプ 915×2mm W915-t2	7,000	7,460	1966	1966							16		
4-1363-03	ビニールシート 厚手タイプ 915×3mm W915-t3	9,700	11,300	1966	1966							16		
4-1364-01	ビニールシート 厚手タイプ 1000×1mm W1000-t1	4,300	4,450	1966	1966							16		
4-1364-02	ビニールシート 厚手タイプ 1000×2mm W1000-t2	8,600	8,890	1966	1966							16		
4-1364-03	ビニールシート 厚手タイプ 1000×3mm W1000-t3	12,900	13,400	1966	1966							16		
4-1604-01	精密カチンゲピンセット 100mm 152.S.D	8,400	9,240	2597	2597									
4-1606-01	超精密ピンセット X型 110mm 5X.SA.1	11,400	12,600	2589	2589									
4-1606-02	超精密ピンセット X型 115mm 7X.SA.1	11,400	12,600	2589	2589									
4-1607-01	超精密ピンセット 120mm 7.SA	10,100	11,200	2589	2589									
4-1607-02	超精密ピンセット 115mm 51S.SA	9,220	10,100	2589	2589									
4-1607-03	超精密ピンセット 120mm 2AZ.SA	8,680	9,550	2589	2589									
4-1607-04	超精密ピンセット 110mm 5.SA	9,450	10,400	2589	2589									
4-1607-05	超精密ピンセット 120mm 2A.SA	7,970	8,770	2589	2589									
4-1607-06	超精密ピンセット 140mm SS.SA	8,290	9,080	2589	2589									
4-1608-01	PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) 249CPR	8,990	10,200	2595	2595									
4-1608-02	PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) 259CPR	8,990	10,200	2595	2595									
4-1609-01	X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm 5XCFR	11,500	12,600	2595	2595									
4-1613-01	ファイバーチップピンセット 125mm 246CFR	8,790	9,670	2595	2595									
4-1613-02	ファイバーチップピンセット 130mm 249CFR	8,790	9,670	2595	2595									
4-1613-03	ファイバーチップピンセット 130mm 259CFR	8,790	9,670	2595	2595									
4-1613-04	ファイバーチップピンセット 130mm 2ACFR	8,180	9,000	2595	2595									
4-1613-05	ファイバーチップピンセット 130mm 9CFR	8,790	9,670	2595	2595									
4-1613-06	ファイバーチップピンセット 130mm 7CFR	8,790	9,670	2595	2595									
4-1715-01	SUS製ペレットラック 25本 MPR-25	7,870	11,000	1002	1002									
4-1724-04	ミニシューカー シーズー MS-S	72,000	76,600	264	264									
4-1731-02	簡易流し台 AP-600	10,000	12,000	841	841			144						
4-1732-01	ドラム缶用台車 200L用 DCC-200	63,100	73,000	1643	1643									
4-1968-06	マンデルヒータースター(プラスチック用オールデジタル)2L MS-DMSD20	184,000	202,000	150	150									
4-1968-07	マンデルヒータースター(プラスチック用オールデジタル)3L MS-DMSD30	189,200	209,000	150	150									
4-1968-08	マンデルヒータースター(プラスチック用オールデジタル)5L MS-DMSD50	198,800	219,000	150	150									
4-1968-09	マンデルヒータースター(プラスチック用オールデジタル)10L MS-DMSD100	355,600	391,000	150	150									
4-1968-10	マンデルヒータースター(プラスチック用オールデジタル)20L(AC200V) MS-DMSD200	426,400	469,000	150	150									
4-1969-06	マンデルヒータースター(ビーカー用オールデジタル)2L MS-DMSDB20	200,000	220,000	150	150									
4-1969-07	マンデルヒータースター(ビーカー用オールデジタル)3L MS-DMSDB30	204,800	225,000	150	150									
4-1969-08	マンデルヒータースター(ビーカー用オールデジタル)5L MS-DMSDB50	216,800	238,000	150	150									
4-1969-09	マンデルヒータースター(ビーカー用オールデジタル)10L MS-DMSDB100	390,800	430,000	150	150									
4-1969-10	マンデルヒータースター(ビーカー用オールデジタル)20L(AC200V) MS-DMSDB200	468,800	515,000	150	150									
4-1970-06	マンデルヒータースター(プラスチック用デジタル)2L MS-DMS20	168,400	185,000	150	150									
4-1970-07	マンデルヒータースター(プラスチック用デジタル)3L MS-DMS30	173,600	191,000	150	150									
4-1970-08	マンデルヒータースター(プラスチック用デジタル)5L MS-DMS50	183,200	201,000	150	150									
4-1970-09	マンデルヒータースター(プラスチック用デジタル)10L MS-DMS100	319,200	351,000	150	150									
4-1970-10	マンデルヒータースター(プラスチック用デジタル)20L(AC200V) MS-DMS200	396,800	437,000	150	150									
4-1971-06	マンデルヒータースター(ビーカー用デジタル)2L MS-DMSB20	184,800	204,000	150	150									
4-1971-07	マンデルヒータースター(ビーカー用デジタル)3L MS-DMSB30	190,000	209,000	150	150									
4-1971-08	マンデルヒータースター(ビーカー用デジタル)5L MS-DMSB50	201,200	222,000	150	150									
4-1971-09	マンデルヒータースター(ビーカー用デジタル)10L MS-DMSB100	351,200	386,000	150	150									
4-1971-10	マンデルヒータースター(ビーカー用デジタル)20L(AC200V) MS-DMSB200	436,800	480,000	150	150									
4-1972-06	マンデルヒーター(プラスチック用デジタル)2L MS-DM20	119,600	132,000	149	149									
4-1972-07	マンデルヒーター(プラスチック用デジタル)3L MS-DM30	126,400	139,000	149	149									
4-1972-08	マンデルヒーター(プラスチック用デジタル)5L MS-DM50	136,800	150,000	149	149									
4-1972-09	マンデルヒーター(プラスチック用デジタル)10L MS-DM100	242,000	267,000	149	149									
4-1972-10	マンデルヒーター(プラスチック用デジタル)20L(AC200V) MS-DM200	327,600	361,000	149	149									
4-1973-06	マンデルヒーター(ビーカー用デジタル)2L MS-DMB20	137,200	151,000	149	149									
4-1973-07	マンデルヒーター(ビーカー用デジタル)3L MS-DMB30	144,800	159,000	149	149									
4-1973-08	マンデルヒーター(ビーカー用デジタル)5L MS-DMB50	156,000	172,000	149	149									
4-1973-09	マンデルヒーター(ビーカー用デジタル)10L MS-DMB100	279,600	307,000	149	149									
4-1973-10	マンデルヒーター(ビーカー用デジタル)20L(AC200V) MS-DMB200	422,400	465,000	149	149									
4-1974-06	マンデルヒーター(プラスチック)2L MS-E20	59,600	65,600	149	149									
4-1974-07	マンデルヒーター(プラスチック)3L MS-E30	66,800	73,400	149	149									
4-1974-08	マンデルヒーター(プラスチック)5L MS-E50	91,600	101,000	149	149									
4-1974-09	マンデルヒーター(プラスチック)10L MS-E100	170,800	188,000	149	149									
4-1974-10	マンデルヒーター(プラスチック)10L MS-E100H	205,200	228,000	149	149									
4-1974-11	マンデルヒーター(プラスチック)20L(AC200V) MS-E200	286,800	316,000	149	149									
4-1974-12	マンデルヒーター(プラスチック)20L(AC200V) MS-E200H	344,000	379,000	149	149									
4-1975-06	マンデルヒーター(ビーカー用)2L MS-EB20	62,400	68,600	149	149									
4-1975-07	マンデルヒーター(ビーカー用)3L MS-EB30	70,000	77,000	149	149									
4-1975-08	マンデルヒーター(ビーカー用)5L MS-EB50	96,400	106,000	149	149									
4-1975-09	マンデルヒーター(ビーカー用)10L MS-EB100	204,800	225,000	149	149									
4-1975-10	マンデルヒーター(ビーカー用)10L MS-EB100H	246,000	271,000	149	149									
4-1975-11	マンデルヒーター(ビーカー用)20L(AC200V) MS-EB200	344,000	379,000	149	149									
4-1975-12	マンデルヒーター(ビーカー用)20L(AC200V) MS-EB200H	413,200	455,000	149	149									
4-2003-01	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.25mm 長さ5m	17,800	21,000	1966	1966									
4-2003-02	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.25mm 長さ10m	33,500	38,300	1966	1966									
4-2003-03	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.25mm 長さ50(原反)m 1巻(50m入)	97,200	110,000	1966	1966									
4-2004-01	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.36mm 長さ5m	20,400	23,600	1966	1966									
4-2004-02	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.36mm 長さ10m	37,600	43,600	1966	1966									
4-2004-03	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.36mm 長さ50(原反)m 1巻(50m入)	122,000	136,000	1966	1966									
4-2005-01	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.5mm 長さ5m	26,000	28,700	1966	1966									
4-2005-02	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.5mm 長さ10m	48,200	53,700	1966	1966									
4-2005-03	透明ターポリンシート e-sheet 2030×0.5mm 長さ30(原反)m 1巻(30m入)	100,000	111,000	1966	1966									
4-2006-01	不燃透明ターポリン プライキヤンバス 不燃高透光タイプ 1150mm×0.27mm×5m G-1025CL-5m	47,300	52,800	1966	1966									
4-2006-02	不燃透明ターポリン プライキヤンバス 不燃高透光タイプ 1150mm×0.27mm×10m G-1025CL-10m	87,300	96,400	1966	1966									
4-2006-03	不燃透明ターポリン プライキヤンバス 不燃高透光タイプ 1150mm×0.27mm×30m G-1025CL-30m	207,000	229,000	1966	1966									
4-2007-01	不燃透明ターポリン プライキヤンバス 不燃半透明タイプ 2030mm×0.27mm×5m G-1025BT-5m	40,000	44,600	1966	1966									
4-2007-02	不燃透明ターポリン プライキヤンバス 不燃半透明タイプ 2030mm×0.27mm×10m G-1025BT-10m	72,700	80,000	1966	1966									
4-2007-03	不燃透明ターポリン プライキヤンバス 不燃半透明タイプ 2030mm×0.27mm×30m G-1025BT-30m	164,000	181,000	1966	1966									
4-2010-01	油分除去フィルター 7L/min FP-FRC-10	37,700	39,800	1476	1476									
4-2010-02	油分除去フィルター 28L/min FP-FRC-10-BB	77,700	81,800	1476	1476	</								

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 機番2025 頁	サンクアス ト2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ーズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助 2023 頁	産産産 業用品 パン フ 頁	ウェルビー イング パン フ 頁	サイエンス カタログ 頁
4-245-11	洗浄槽50L用フタ OM1013-60	21,500	23,650	2106	2106									
4-245-12	洗浄槽100L用フタ OM1013-61	23,200	25,520	2106	2106									
4-245-13	洗浄槽150L用フタ OM1013-62	25,700	28,270	2106	2106									
4-245-14	洗浄槽50L用アングル台車 OM1013-63	46,200	50,820	2106	2106									
4-245-15	洗浄槽100L用アングル台車 OM1013-64	47,200	51,920	2106	2106									
4-245-16	洗浄槽150L用アングル台車 OM1013-65	48,900	53,790	2106	2106									
4-2603-01	セーフティコーン 軽量タイプ JWC-700	2,600	3,500	2371	2371									
4-2603-02	セーフティコーン 省スペースタイプ JWC-700S	3,800	4,790	2371	2371									
4-2696-02	耐切削手袋(耐切削レベル4D) 黄 M GLOVE CUT4D M	4,070	4,200	2272	2272				178					
4-2696-03	耐切削手袋(耐切削レベル4D) 茶 L GLOVE CUT4D L	4,070	4,200	2272	2272				178					
4-2697-01	耐切削手袋(耐切削レベル3B) 橙 S GLOVE CUT3B S	2,340	2,410	2272	2272				178					
4-2697-04	耐切削手袋(耐切削レベル3B) 黒 XL GLOVE CUT3B XL	2,340	2,410	2272	2272				178					
4-2698-01	蒸留水 20L 専用コック付 CS20kg	7,900	8,140	1374	1374									
4-2709-11	防毒マスク面体HF-50シリーズ用吸収缶 3303J	850	880	2209	2209									
4-2710-01	コンフォートグリップグローブ(マルチタイプ) グレー S GLOVE GRA S	630	650	2278	2278									
4-2710-02	コンフォートグリップグローブ(マルチタイプ) グレー M GLOVE GRA M	630	650	2278	2278									
4-2710-03	コンフォートグリップグローブ(マルチタイプ) グレー L GLOVE GRA L	630	650	2278	2278									
4-2710-04	コンフォートグリップグローブ(マルチタイプ) グレー XL GLOVE GRA XL	630	650	2278	2278									
4-2832-01	バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フェイスシールド、大風量型) TR-800-133J	540,440	551,240								162			
4-2832-02	バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フェイスシールド、大風量型) TR-800-333J	541,600	552,430								162			
4-2832-03	バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フード、大風量型) TR-800-433J	542,760	553,620								162			
4-2832-04	バーサフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フード、大風量型) TR-800-657J	550,890	561,910								162			
4-2911-04	カラー液晶モニター 23.5型 ブラック EV2460-BK	55,400	58,400	2072	2072							25	31	
4-2983-01	LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 1.8x 2777-3	138,000	168,000	797	797									
4-2983-02	LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2.5x 2777-6	149,500	178,000	797	797									
4-3015-01	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 3倍 1511-2M	12,500	14,700	802	802									541
4-3015-02	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 3.5倍 1511-3M	13,600	16,100	802	802									541
4-3015-03	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 4倍 1511-4M	18,200	21,600	802	802									541
4-3015-04	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 5倍 1511-5M	13,600	16,100	802	802									541
4-3015-05	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 6倍 1511-6M	14,500	17,100	802	802									541
4-3015-06	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 7倍 1511-7M	11,500	13,500	802	802									541
4-3015-07	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 10倍 1511-10M	12,100	14,300	802	802									541
4-3015-08	LEDワイドライト ルーベ・モベースセット 12.5倍 1511-12M	13,400	15,800	802	802									541
4-3106-04	ラボ室液中パーティクルカウンター専用センサー HRLD-150JA	2,400,000	2,950,000	2411	2411									
4-3106-07	ラボ室液中パーティクルカウンター専用センサー HRLD-600JS	2,200,000	2,300,000	2411	2411									
4-3118-31	ビュアロテイスペンサー LA824	470,000	500,000	1458	1458									
4-3203-01	水分計 測定用アルミニウム皿 50枚入 30585411	5,300	5,500	708	708									
4-342-02	温度記録計(おんどりビュールケース付き) TR-71nw	25,000	28,000	534	534									
4-389-11	穴あきゴム栓(バインド) 1号 φ5mm	1,550	1,800	1802	1802									
4-389-12	穴あきゴム栓(バインド) 2号 φ5mm	1,830	2,200	1802	1802									
4-389-13	穴あきゴム栓(バインド) 3号 φ5mm	2,000	2,350	1802	1802									
4-389-14	穴あきゴム栓(バインド) 4号 φ5mm	2,260	2,700	1802	1802									
4-389-15	穴あきゴム栓(バインド) 5号 φ5mm	2,620	3,100	1802	1802									
4-389-16	穴あきゴム栓(バインド) 6号 φ5mm	2,760	3,250	1802	1802									
4-389-17	穴あきゴム栓(バインド) 7号 φ5mm	2,800	3,300	1802	1802									
4-391-01	試験管立台(2型) 穴径φ13mm	940	1,150	227	227									
4-391-02	試験管立台(2型) 穴径φ16mm	940	1,150	227	227									
4-391-03	試験管立台(2型) 穴径φ19mm	940	1,150	227	227									
4-4050-01	ステンレスキャリヤー SK-1	18,000	21,000	890	890									
4-4050-02	ステンレスキャリヤー SK-2	24,000	28,000	890	890									
4-4051-01	ドラムポンプスタンド DP-ST	24,500	31,300	380	380									
4-4071-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #30 OSP-80T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4071-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #30 OSP-80T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4071-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #30 OSP-80T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4072-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #37 OSP-100T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4072-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #37 OSP-100T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4072-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #37 OSP-100T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4073-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #46 OSP-120T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4073-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #46 OSP-120T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4073-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #46 OSP-120T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4074-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #55 OSP-150T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4074-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #55 OSP-150T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4074-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #55 OSP-150T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4075-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #68 OSP-180T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4075-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #68 OSP-180T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4075-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #68 OSP-180T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4076-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #75 OSP-200T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4076-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #75 OSP-200T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4076-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #75 OSP-200T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4077-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #84 OSP-230T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4077-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #84 OSP-230T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4077-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #84 OSP-230T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4078-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #90 OSP-250T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4078-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #90 OSP-250T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4078-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #90 OSP-250T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4079-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #99 OSP-270T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4079-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #99 OSP-270T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4079-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #99 OSP-270T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4080-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #108 OSP-300T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4080-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #108 OSP-300T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4080-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #108 OSP-300T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4081-01	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×60mm #119 OSP-330T-L60	24,000	26,400	719	719									
4-4081-02	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ10×250mm #119 OSP-330T-L250	36,000	39,600	719	719									
4-4081-03	ノンワイヤーパーコーター(厚膜・高粘度変工仕様) φ9.5×400mm #119 OSP-330T-L400	42,000	46,200	719	719									
4-4561-01	簡易耐機試験機 KTS-A	328,000	368,000	739	739									
4-4561-02	簡易耐機試験機 KTS-B	347,000	388,000	739	739									
4-4567-01	角型容器ステンレスキャリヤー KSK-101	14,000	18,200	1540	1540									
4-4567-02	角型容器ステンレスキャリヤー KSK-201	20,000	25,900	1540	1540									
4-4567-03	角型容器ステンレスキャリヤー KSK-102	23,000	29,800	1540	1540									
4-4567-04	角型容器ステンレスキャリヤー KSK-202	25,000	32,400	1540	1540									
4-4633-01	透明フィルムヒーター TA125-50-50SE	5,490	6,290	174	174									
4-4633-02	透明フィルムヒーター TA125-100-100SE	6,730	7,550	174	174									
4-4633-03	透明フィルムヒーター TA125-100-200SE	9,270	10,700	174	174									
4-4633-04	透明フィルムヒーター TA125-150-150SE	15,500	17,100	174	174									
4-4633-05	透明フィルムヒーター TA125-A4SE	23,600	26,800	174	174									
4-4634-01	透明フィルムヒーター TA125-50-50SF	5,510	6,330	174	174									
4-4634-02	透明フィルムヒーター TA125-100-100SF	6,800	7,640	174	174									
4-4634-03	透明フィルムヒーター TA125-100-200SF	9,400	10,900	174	174									

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産業用対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁	
64-0980-27	スタークリップ30A 1袋(10個入) SC-30A		7,110	7,820	2623	2623									
64-0980-28	スタークリップ50A 1袋(10個入) SC-50A		16,400	18,100	2623	2623									
64-0980-29	スタークリップ100A 1セット(5個×2袋入) SC-100A		32,600	35,900	2623	2623									
64-0980-30	ゴムカバー赤 5A 1袋(10個入) SCR-5AR		2,340	2,580	2623	2623									
64-0980-31	ゴムカバー黒 5A 1袋(10個入) SCR-5AB		2,340	2,580	2623	2623									
64-0980-32	ゴムカバー赤 10A 1袋(10個入) SCR-10AR		3,450	3,800	2623	2623									
64-0980-33	ゴムカバー黒 10A 1袋(10個入) SCR-10AB		3,450	3,800	2623	2623									
64-0980-34	ゴムカバー赤 30A 1袋(10個入) SCR-30AR		4,220	4,640	2623	2623									
64-0980-35	ゴムカバー黒 30A 1袋(10個入) SCR-30AB		4,220	4,640	2623	2623									
64-0980-36	ゴムカバー赤 50A 1袋(10個入) SCR-50AR		14,200	15,700	2623	2623									
64-0980-37	ゴムカバー黒 50A 1袋(10個入) SCR-50AB		14,200	15,700	2623	2623									
64-0980-38	ゴムカバー赤 100A 1セット(5個×2袋入) SCR-100AR		19,800	21,800	2623	2623									
64-0980-39	ゴムカバー黒 100A 1セット(5個×2袋入) SCR-100AB		19,800	21,800	2623	2623									
64-0980-40	ビニールカバー赤 5A 1袋(10個入) SCV-5AR		1,550	1,710	2623	2623									
64-0980-41	ビニールカバー黒 5A 1袋(10個入) SCV-5AB		1,550	1,710	2623	2623									
64-0980-42	ビニールカバー赤 10A 1袋(10個入) SCV-10AR		1,940	2,130	2623	2623									
64-0980-43	ビニールカバー黒 10A 1袋(10個入) SCV-10AB		1,940	2,130	2623	2623									
64-0980-44	ビニールカバー赤 30A 1袋(10個入) SCV-30AR		1,940	2,130	2623	2623									
64-0980-45	ビニールカバー黒 30A 1袋(10個入) SCV-30AB		1,940	2,130	2623	2623									
64-0980-46	ビニールカバー赤 100A 1袋(10個入) SCV-30AR		2,300	2,540	2623	2623									
64-0980-47	ビニールカバー黒 100A 1袋(10個入) SCV-30AB		2,300	2,540	2623	2623									
64-0980-48	ビニールカバー赤 30A 1袋(10個入) SCV-30AG		2,300	2,540	2623	2623									
64-3679-48	TPXシャーレ 浅型シャーレ 02360		190	210										467	
64-3679-50	TPXシャーレ 深型シャーレ 02361		200	220										467	
64-3773-04	マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 ブルー BPD04BLA		280	500	2611	2611									
64-3773-05	マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 グレー BPD04GYA		280	500	2611	2611									
64-3776-96	有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BSMBU100BK		1,150	1,460	2610	2610									
64-3778-33	無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池持ち ブラック BSMRW100BK		1,630	2,070	2610	2610									
64-3778-96	有線コンパクトキーボード ブラック BSK110BK		1,720	2,060	2611	2611									
64-3795-36	DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) 2TB HD-GD2.0U3D		27,100	35,500	2614	2614									
64-3795-37	DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) 3TB HD-GD3.0U3D		30,400	39,900	2614	2614									
64-3796-19	ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル 16TB HD-WHA16U3/R1		203,000	244,000	2614	2614									
64-3799-22	ハードウェア強制番号化機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 4GB RUF3-HSL4G		4,910	6,290	2613	2613									
64-3799-53	オートリカバリ機能搭載 カスタマイズ USB3.0(Gem1)/USB3.0対応 USBメモリ 32GB フラッシュ RUF3-KS32GA-BK		1,400	2,300	2613	2613									
64-3801-15	法人向け管理者機能搭載無線LAN7x7セクタポイント 11ac/n/a&11n/g/b 808+400Mbps WAPM-1266R		46,200	48,300	2622	2622									
64-3927-73	汎用チップ HRC UNV G 10uL S 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 30374654		8,000	8,200	1190	1190									
64-3927-74	汎用チップ HRC UNV G 10uL S 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 30374657		9,100	9,400	1190	1190									
64-3927-75	汎用チップ HRC UNV G 10uL F 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 30374660		16,600	17,100	1190	1190									
64-3927-76	汎用チップ HRC UNV G 20uL F 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 30374661		16,600	17,100	1190	1190									
64-3927-78	汎用チップ HRC UNV G 250uL F 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 30374655		8,000	8,200	1190	1190									
64-3927-79	汎用チップ HRC UNV G 250uL S 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 30374658		9,100	9,400	1190	1190									
64-3927-80	汎用チップ HRC UNV G 200uL F 960C / 10 1個(96本×10ラック入) 3037522		16,600	17,100	1190	1190									
64-3927-81	汎用チップ HRC UNV G 1000uL S 768C / 8 1個(96本×8ラック入) 30374659		9,100	9,400	1190	1190									
64-3927-82	汎用チップ HRC UNV G 1000uL F 768C / 8 1個(96本×8ラック入) 30374656		8,000	8,200	1190	1190									
64-3927-83	汎用チップ HRC UNV G 1000uL F 768C / 8 1個(96本×8ラック入) 3037523		16,600	17,100	1190	1190									
64-3927-84	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+ 17014393		65,000	66,700	1166	1166									
64-3927-85	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ 17014398		65,000	66,700	1166	1166									
64-3927-86	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+ 17014392		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-87	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+ 17014384		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-88	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+ 17014391		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-89	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+ 17014405		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-90	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ 17014382		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-91	ビペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+ 17014390		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-92	ビペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS 17011790		68,600	70,400	1166	1166									
64-3927-93	ビペットライトXLS LTSタイプ L-10MLXLS 17011783		68,600	70,400	1166	1166									
64-3927-94	ビペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS 17011788		73,000	74,900	1166	1166									
64-3927-95	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+ 17014413		65,000	66,700	1166	1166									
64-3927-96	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+ 17014409		65,000	66,700	1166	1166									
64-3927-97	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+ 17014412		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-98	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+ 17014408		59,200	60,700	1166	1166									
64-3927-99	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-200XLS+ 17014411		59,200	60,700	1166	1166									
64-3928-01	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+ 17014414		59,200	60,700	1166	1166									
64-3928-02	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+ 17014407		59,200	60,700	1166	1166									
64-3928-03	ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+ 17014410		59,200	60,700	1166	1166									
64-3928-05	ビペットライトXLS 汎用タイプ SL-10MLXLS 17011795		68,600	70,400	1166	1166									
64-3928-06	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-10XLS+ 17013802		183,300	187,900	1166	1166									
64-3928-07	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-20XLS+ 17013803		171,000	175,300	1166	1166									
64-3928-08	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-50XLS+ 17013804		171,000	175,300	1166	1166									
64-3928-09	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-200XLS+ 17013805		171,000	175,300	1166	1166									
64-3928-10	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-300XLS+ 17013806		171,000	175,300	1166	1166									
64-3928-11	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-1200XLS+ 17014496		220,700	226,300	1166	1166									
64-3928-12	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-10XLS+ 17013807		224,000	229,600	1166	1166									
64-3928-13	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-20XLS+ 17013808		207,000	212,200	1166	1166									
64-3928-14	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-50XLS+ 17013809		207,000	212,200	1166	1166									
64-3928-15	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-200XLS+ 17013810		207,000	212,200	1166	1166									
64-3928-16	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-300XLS+ 17013811		207,000	212,200	1166	1166									
64-3928-17	LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-1200XLS+ 17014497		278,300	285,300	1166	1166									
64-3928-23	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-10XLS+ 17013792		291,900	299,200	1170	1170									
64-3928-24	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-20XLS+ 17013793		291,900	299,200	1170	1170									
64-3928-25	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-50XLS+ 17013794		291,900	299,200	1170	1170									
64-3928-26	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-200XLS+ 17013795		291,900	299,200	1170	1170									
64-3928-27	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-300XLS+ 17013796		291,900	299,200	1170	1170									
64-3928-28	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-1200XLS+ 17014498		291,900	299,200	1170	1170									
64-3928-29	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-10XLS+ 17013797		327,000	335,200	1170	1170									
64-3928-30	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-20XLS+ 17013798		327,000	335,200	1170	1170									
64-3928-31	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-50XLS+ 17013799		327,000	335,200	1170	1170									
64-3928-32	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-200XLS+ 17013800		327,000	335,200	1170	1170									
64-3928-33	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-300XLS+ 17013801		327,000	335,200	1170	1170									
64-3928-34	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-1200XLS+ 17014499		327,000	335,200	1170	1170									
64-3928-40	E4-XLS+ 電動シングルビペット E4-10XLS+ 17014484		146,000	149,700	1170	1170									
64-3928-41	E4-XLS+ 電動シングルビペット E4-20XLS+ 17014487		146,000	149,700	1170	1170									
64-3928-42	E4-XLS+ 電動シングルビペット E4-100XLS+ 17014483		146,000	149,700	1170	1170									

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産業用対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
64-3930-95	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 300 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389255	12,400	12,800	1189	1189									
64-3930-96	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1000 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389211	11,800	12,100	1189	1189									
64-3930-97	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1000 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389215	13,200	13,600	1189	1189									
64-3930-98	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1000 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389212	21,900	22,500	1189	1189									
64-3930-99	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1000 μL W 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389217	11,800	12,100	1189	1189									
64-3931-01	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1000 μL SW 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389220	13,200	13,600	1189	1189									
64-3931-02	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1200 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389230	11,800	12,100	1189	1189									
64-3931-03	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1200 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389234	13,200	13,600	1189	1189									
64-3931-04	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 1200 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389231	21,900	22,500	1189	1189									
64-3931-05	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 2000 μL S 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389236	13,200	13,600	1189	1189									
64-3931-06	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 2000 μL S 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389238	14,800	15,200	1189	1189									
64-3931-07	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 2000 μL F 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389237	21,900	22,500	1189	1189									
64-3931-08	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389256	10,700	11,000	1189	1189									
64-3931-09	LTSチップ リム-パルカバ-ラック RT LTS 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389257	12,400	12,800	1189	1189									
64-3931-97	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 300 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389058	10,700	11,000	1190	1190									
64-3931-98	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 300 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389059	12,400	12,800	1190	1190									
64-3931-99	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 300 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389136	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-04	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 10 μL 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389163	11,800	12,100	1190	1190									
64-3932-06	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 10 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389172	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-07	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 10 μL G 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389174	11,800	12,100	1190	1190									
64-3932-08	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 10 μL GS 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389178	13,200	13,600	1190	1190									
64-3932-09	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 10 μL FG 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389175	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-10	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 20 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389189	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-11	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 100 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389170	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-12	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 250 μL 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389191	10,700	11,000	1190	1190									
64-3932-13	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 250 μL S 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389193	12,400	12,800	1190	1190									
64-3932-14	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 200 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389186	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-15	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 250 μL W 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389195	10,700	11,000	1190	1190									
64-3932-16	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 1000 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389164	11,800	12,100	1190	1190									
64-3932-17	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 1000 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389168	13,200	13,600	1190	1190									
64-3932-18	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 1000 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389165	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-19	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 2000 μL 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389183	13,200	13,600	1190	1190									
64-3932-20	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 2000 μL S 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389185	14,800	15,200	1190	1190									
64-3932-21	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 2000 μL F 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389184	21,900	22,500	1190	1190									
64-3932-22	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389198	10,700	11,000	1190	1190									
64-3932-23	汎用チップ リム-パルカバ-ラック RT UNV 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389199	12,400	12,800	1190	1190									
64-6373-08	水槽用クーラー ZR-75E	76,700	80,700	1396	1396									
64-6373-09	水槽用クーラー ZR-130E	103,000	112,000	1396	1396									
64-6373-10	水槽用クーラー ZR-180E	119,000	126,000	1396	1396									
64-6373-11	水槽用クーラー ZR-250	126,000	140,000	1396	1396									
6-471-01	ニューガスバーナー クローム GB-2001	10,500	10,800	1853	1853									
6-471-02	ニューガスバーナー用ガスボンベ G-130	610	640	1853	1853									
6-472-01	高性能ガスバーナー GT-5000 GT-5000	8,580	8,920	1853	1853									
6-472-02	ガスバーナー用 交換ボンベ GT-G	830	900	1853	1853									
64-8092-54	アーストペーパータオルR 200枚入	140	200			333								
64-8092-55	アーストペーパータオルR 1ケース(200枚/パック×35パック入)	4,880	6,800			333								
64-8280-95	Tips HRC UNV 10 μL X 960C/10(RC)リサーチグレードチップ 汎用 10μL 1箱(96本×10ラック入) 30537525	8,000	8,200	1190	1190									
64-8280-96	Tips HRC UNV 10 μL SX 960C/10(RC)リサーチグレードチップ 汎用 減菌済 10μL 1箱(96本×10ラック入) 30537526	9,100	9,400	1190	1190									
64-8280-98	RSC-UNV-C-10 μL-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537471	7,200	7,400	1190	1190									
64-8280-99	RSC-UNV-C-10 μL-L/S-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537474	8,400	8,700	1190	1190									
64-8281-01	RSC-UNV-C-250 μL-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537472	7,200	7,400	1190	1190									
64-8281-02	RSC-UNV-C-250 μL-L/S-960/10 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537475	8,400	8,700	1190	1190									
64-8281-03	RSC-UNV-C-1000 μL-768/8 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×8段入) 30537473	7,200	7,400	1190	1190									
64-8281-04	RSC-UNV-C-1000 μL-L/S-768/8 RGIリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×8段入) 30537476	8,400	8,700	1190	1190									
64-8281-05	RC UNV 10 μL 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537470	3,500	3,600	1190	1190									
64-8281-06	RC UNV 10 μL X 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537524	3,600	3,700	1190	1190									
64-8281-07	RC UNV 250 μL 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537469	3,500	3,600	1190	1190									
64-8281-08	RC UNV 1000 μL 1000C RGIリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537468	4,200	4,400	1190	1190									
64-8884-56	プロフィット ハイジエニクモップラッグ HG 849815	1,400	1,650								99			
64-8884-57	プロフィット ハイジエニクモップラッグ ST 649802	1,100	1,450								89			
64-8889-94	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV123JP	54,700	56,400	434	434									
64-8889-95	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV223JP	55,200	55,700	434	434									
64-8889-96	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV323JP	59,800	61,700	434	434									
64-8889-97	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV1202 JP	63,500	65,500	434	434									
64-8889-98	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV2202JP	64,900	67,000	434	434									
64-8889-99	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV3202JP	65,800	67,900	434	434									
64-8890-01	コンパクト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV1T0201JP	58,300	60,200	434	434									
64-8946-63	DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード シングル (タイプ1) 3101739	25,400	26,280	2323	2323									
64-8946-64	DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード ツイン (タイプ1) 3101740	46,000	47,530	2323	2323									
64-9111-76	ハイビジョン無線カメラ&モニター AT-8801	49,900	59,900	2371	2371									
64-9716-01	ユーメイトFX サーフブルー No.823	33,800	34,800								234			
64-9716-02	ユーメイトFX サーフレッド No.823	33,800	34,800								234			
64-9716-03	ユーメイトFX チェックウイン No.823	33,800	34,800								234			
64-9716-04	ユーメイトFX チェックグリーン No.823	33,800	34,800								234			
64-9716-05	ホジェットボンベII No.872B	34,800	35,800								237			
65-0255-37	サーフタイト2 フラック 3-14008-22	1,000	1,100								281			
65-1747-25	ステンレス極細線 SUS316 線径0.05mm	6,000	8,000	1920	1920									
65-1747-26	ステンレス極細線 SUS304 線径0.056mm	5,800	7,800	1920	1920									
65-1747-27	ステンレス極細線 SUS316 線径0.064mm	5,600	7,600	1920	1920									
65-1747-28	ステンレス極細線 SUS316L 線径0.065mm	5,420	7,400	1920	1920									
65-1747-29	ステンレス極細線 SUS316 線径0.08mm	5,200	7,200	1920	1920									
65-1747-30	ステンレス極細線 SUS304 線径0.09mm	4,500	6,600	1920	1920									
65-1747-31	ステンレス極細線 SUS304 線径0.16mm	4,400	6,400	1920	1920									
65-1825-84	おいらえおボーズかるた 読み上げアプリ付 7428	760	840								290			
65-3409-96	リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ 1TB ST L5710DN0301B	41,900	48,400	2614	2614									
65-3409-97	リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ 12TB LS720DN1202B	115,500	154,000	2614	2614									
65-3411-08	有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 ブラック BSKBU20BK	3,860	6,970	2610	2610									
65-3411-68	リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ 1TB LS710DN0101B	33,300	38,600	2614	2614									
65-3414-75	無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列 ブラック BSKBW320BK	2,530	3,120	2610	2610									
65-3415-12	リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ 8TB LS710DN0801B	83,400	96,700	2614	2614									

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合編2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエラ2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	標準産物集用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
65-5548-03	ヘルールフランジアダプタ SUS304 2.2kg JFAD-C 2SX50A	25,100	27,900	1907	1907									
65-5548-04	ヘルールフランジアダプタ SUS304 3.32kg JFAD-C 3.5SX80A	56,900	63,300	1907	1907									
65-5548-05	ヘルールフランジアダプタ SUS304 3.13kg JFAD-C 3SX65A	34,400	38,300	1907	1907									
65-8101-71	FGプラス G式ボックシールド10個入	3,000	3,600			1474								
65-8101-82	FGプラス(FG-FAV)出口露ナット・ホース差	1,400	1,700			1474								
65-8101-87	FGプラス(FG)用埋戻計 315125	3,600	4,400			1474								
65-8737-82	高温用プレス線(圧力測定フィルム) HTLLW	57,100	58,300	682	682									
65-9219-09	ハードウェア強制暗号化機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 16GB RUF3-HSL16G	9,890	15,200	2613	2613									
65-9219-10	ハードウェア強制暗号化機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 32GB RUF3-HSL32G	13,200	20,300	2613	2613									
65-9219-11	ハードウェア強制暗号化機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 8GB RUF3-HSL8G	7,350	11,300	2613	2613									
65-9220-15	リストレスト一体型マウスパッド グレー BSPD166Y	960	1,200	2611	2611									
65-9220-18	リストレスト一体型マウスパッド ブラック BSPD166K	960	1,200	2611	2611									
65-9222-31	抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック BSKBW130BK	3,020	3,860	2610	2610									
65-9224-45	法人向け 11ac 4x4デュアルバンド無線LANアクセスポイント WAPM-2133R	50,400	55,000	2622	2622									
65-9224-46	法人向け 11ac 2x2デュアルバンド無線LANアクセスポイント WAPM-AK4R	72,200	76,900	2622	2622									
65-9224-79	無線 BlueLED 5ボタン NEOFIT マウス Mサイズ ブラック BSBM510MBK	3,690	4,840	2610	2610									
65-9225-03	有線 BlueLED 5ボタン NEOFIT マウス Mサイズ ブラック BSMBU510MBK	2,780	3,440	2610	2610									
6-592-29	トアロン Gチューブ 12 x 16mm	770	900	1876	1876									
6-592-30	トアロン Gチューブ 15 x 20mm	1,320	1,520	1876	1876									
6-592-31	トアロン Gチューブ 18 x 24mm	1,560	1,800	1876	1876									
65-9401-92	女性防災 15点セット LD30	2,030	2,120	2367	2367									
65-9401-93	女性防災 20点セット LD50	3,380	3,530	2367	2367									
66-0001-55	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)酸素用 ピン 20799311	36,000	44,000			1463								
66-0001-56	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)酸素用 シュレダー 20799312	40,000	48,000			1463								
66-0001-57	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)笑気用 ピン 20799314	36,000	44,000			1463								
66-0001-58	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)笑気用 シュレダー 20799315	40,000	48,000			1463								
66-0001-59	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)空気用 ピン 20799317	36,000	44,000			1463								
66-0001-60	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)空気用 シュレダー 20799318	40,000	48,000			1463								
66-0001-61	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)吸引用 ピン 20799320	36,000	44,000			1463								
66-0001-62	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)吸引用 シュレダー 20799321	40,000	48,000			1463								
66-0001-63	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)二酸化炭素用 ピン 20799323	42,000	51,000			1463								
66-0001-64	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)二酸化炭素用 DISS 20799324	70,000	84,000			1463								
66-0001-65	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)余剰ガス用 20799326	52,000	63,000			1463								
66-0001-66	医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース(NO-VAS)窒素用 20799328	48,000	58,000			1463								
66-0003-47	消毒液スタンド(マグネットタイプ) SS-IMG	5,000	5,400			307								
66-0004-74	歯科印象採得用トレー フォトレー 前歯用 上下セット ブルー	700	800			1177								
66-0004-75	歯科印象採得用トレー フォトレー 片歯用 上下セット ブルー	800	700			1177								
66-0014-15	ヨックスジェット 323101	60,000	72,000			1461								
66-0014-16	ヨックスジェット 323104	63,400	76,000			1461								
66-0014-17	ヨックスジェット 323103	60,000	72,000			1461								
66-0014-18	ヨックスジェット J-502用スタンド	54,000	65,000			1461								
66-0014-19	ヨックスジェット T-502用キャリッジ	50,000	72,000			1461								
66-0014-20	フロージェントル 319001	26,000	32,000			1474								
66-0015-02	歯科検診基本セット ディスポンスリーインワン100/パック 6556	11,000	11,500			1172								
66-0015-03	マーベラス(アルカリ系耐剤用スプレーボトル)レッド 8cmストローノズル 500mL No.4530-33	1,800	2,120	1581	1581	925								
66-0015-04	マーベラス(アルカリ系耐剤用スプレーボトル)レッド 8cmストローノズル 1000mL No.4538-33	1,900	2,520	1581	1581	925								
66-0015-05	マーベラス(アルカリ系耐剤用スプレーボトル)レッド 18cm角度ロングノズル 500mL No.4550-33	1,800	2,390	1581	1581	925								
66-0015-06	マーベラス(アルカリ系耐剤用スプレーボトル)レッド 18cm角度ロングノズル 1000mL No.4558-33	2,100	2,800	1581	1581	925								
66-0015-14	ワンタッチハンドル式コードフック C-948	290	380			1292								
66-0017-93	ネーザルマスク Sサイズ	9,800	12,000			1481								
66-0017-94	ネーザルマスク Mサイズ	9,800	12,000			1481								
66-0017-95	ネーザルマスク Lサイズ	9,800	12,000			1481								
66-0019-32	持続的自動気道確保ユニット CPAP装置 3341601	260,000	320,000			1481								
66-0019-33	3341602 Jusine C用 チューブ	9,600	12,000			1481								
66-0019-34	3341603 Jusine C用 エアフィルター(6個入)	6,000	7,200			1481								
66-0019-35	3341604 Jusine C用 加湿チューブ(WHT-100)	29,200	35,000			1481								
66-0019-36	3341605 Jusine C用 電源アダプタ	39,200	47,000			1481								
66-0019-37	3341606 Jusine C用 SDカード	6,000	7,200			1481								
66-0019-38	3341607 Jusine C 用加湿加湿器	59,200	71,040			1481								
66-0033-38	ディスポアミ着用セットM 保護メガネ付	1,800	1,890	2302	2302									
66-0033-39	ディスポアミ着用セットL 保護メガネ付	1,800	1,860	2302	2302									
66-0033-40	ディスポアミ着用セットLL 保護メガネ付	1,800	1,830	2302	2302									
66-0033-41	ディスポアミ着用セットM	850	910	2302	2302									
66-0033-42	ディスポアミ着用セットL	850	890	2302	2302									
66-0033-43	ディスポアミ着用セットLL	850	870	2302	2302									
66-0033-69	使い捨て防じんマスク シルキーマスク DF600Nシリーズ 排気弁付き・活性炭入り10個 DF651N	6,200	5,870	2202	2202									
66-0033-87	RS232インターフェイスキット RS232 Kit TA NV NVT	7,800	8,100	434	434									
66-0033-88	USBインターフェイスキット USB Kit TA NV NVT	11,800	12,200	434	434									
6-633-71	ユニパック 50 x 70mm(γ線滅菌済)100枚入 A4-ST	530	540	2042	2042			168					567	
6-633-72	ユニパック 60 x 85mm(γ線滅菌済)100枚入 B4-ST	560	570	2042	2042			168					567	
6-633-73	ユニパック 70 x 100mm(γ線滅菌済)100枚入 C4-ST	580	600	2042	2042			168					567	
6-633-74	ユニパック 85 x 120mm(γ線滅菌済)100枚入 D4-ST	610	630	2042	2042			168					567	
6-633-75	ユニパック 100 x 140mm(γ線滅菌済)100枚入 E4-ST	690	710	2042	2042			168					567	
6-633-76	ユニパック 120 x 170mm(γ線滅菌済)100枚入 F4-ST	810	840	2042	2042			168					567	
6-633-77	ユニパック 140 x 200mm(γ線滅菌済)100枚入 G4-ST	920	960	2042	2042			168					567	
6-633-78	ユニパック 170 x 240mm(γ線滅菌済)100枚入 H4-ST	1,250	1,300	2042	2042			168					567	
6-633-79	ユニパック 200 x 280mm(γ線滅菌済)100枚入 I4-ST	1,630	1,700	2042	2042			168					567	
6-633-80	ユニパック 240 x 340mm(γ線滅菌済)100枚入 J4-ST	1,960	2,070	2042	2042			168					567	
6-635-41	ユニパックマーク MARK-A ST 100枚入	630	640	2042	2042			567						
6-635-42	ユニパックマーク MARK-B ST 100枚入	650	670	2042	2042			567						
6-635-43	ユニパックマーク MARK-C ST 100枚入	680	700	2042	2042			567						
6-635-44	ユニパックマーク MARK-D ST 100枚入	850	870	2042	2042			567						
6-635-45	ユニパックマーク MARK-E ST 100枚入	900	930	2042	2042			567						
6-635-46	ユニパックマーク MARK-F ST 100枚入	1,130	1,170	2042	2042			567						
6-635-47	ユニパックマーク MARK-G ST 100枚入	1,270	1,320	2042	2042			567						
6-635-48	ユニパックマーク MARK-H ST 100枚入	1,630	1,700	2042	2042			567						
6-635-49	ユニパックマーク MARK-I ST 100枚入	2,090	2,200	2042	2042			567						
6-635-50	ユニパックマーク MARK-J ST 100枚入	2,620	2,750	2042	2042			567						
6-6394-01	マスキングテープ(プリント基板用) 9mm x 30m N-300	940	1,110	2015	2015									
6-6394-02	マスキングテープ(プリント基板用) 12mm x 30m N-300	1,240	1,470											

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産業産物用品パンフ	ウェルビーイングパンフ	サイエンスカタログ
6-7703-01-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No0	88,800	98,000	517	517									
6-7703-02-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No1	49,900	54,900	517	517									
6-7703-03-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No2	55,100	60,600	517	517									
6-7703-04-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No3	59,000	64,900	517	517									
6-7703-05-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No4	67,800	74,900	517	517									
6-7703-06-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No5	84,100	93,000	517	517									
6-7703-07-23	標準温度計(二重管) 成精・特急校正付 No6	97,000	107,700	517	517									
67-7209-58	ポットミル回転台用安全カバー ANZ-72D用	50,000	55,000	303	303									
67-7209-59	ポットミル回転台用安全カバー ANZ-52D用	47,000	53,000	304	304									
6-7759-01	精密ラボジャッキ LJA-80133	55,000	72,400	1827	1827									
6-7759-02	精密ラボジャッキ LJA-10163	60,000	78,900	1827	1827									
6-7759-03	精密ラボジャッキ LJA-16223	65,000	85,500	1827	1827									
67-8041-04	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量9kg 最小表示0.005kg I-C12P9JP	29,500	30,500	447	447									
67-8041-05	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量20kg 最小表示0.01kg I-C12P20JP	29,500	30,500	447	447									
67-8041-06	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量75kg 最小表示0.05kg I-C12P75JP	29,500	30,500	447	447									
67-8041-08	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量35kg 最小表示0.02kg C31M35RJ	33,700	34,800	447	447									
67-8041-09	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量75kg 最小表示0.05kg C31M75RJ	33,700	34,800	447	447									
67-8041-10	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量200kg 最小表示0.1kg C31M200RJ	33,700	34,800	447	447									
67-8041-11	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量75kg 最小表示0.05kg C31M75LJP	50,500	52,100	447	447									
67-8041-12	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量200kg 最小表示0.1kg C31M200LJP	50,500	52,100	447	447									
67-9251-52	導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-E24L-Z	42,800	47,200	2564	2564									
67-9251-53	導電チェア・厚座スツールタイプ・背付き ブラック CA-E214L-Z	50,700	55,100	2564	2564									
67-9251-54	導電チェア・厚座スツールタイプ・足掛け付 ブラック CA-E25L-Z	48,800	53,200	2564	2564									
67-9251-55	導電チェア・厚座スツールタイプ・背付き・足掛け付 ブラック CA-E26L-Z	56,700	61,100	2564	2564									
67-9251-56	導電チェア・QRC型 ブラック QRC-E24L	80,800	86,300	2564	2564									
67-9251-57	導電チェア・QRC型・ハイタイプ ブラック QRC-E25RH	90,100	95,600	2564	2564									
67-9251-68	樹脂台車 カルテオ(新型)780X490 折差 ブラック MPK-780-BK	12,560	14,400	1054	1054									
67-9251-70	樹脂台車 カルテオ(新型)780X490 折差 ブラック 樹脂ストッパー付 MPK-780-BK-JS	16,200	18,500	1054	1054									
67-9251-73	樹脂台車 カルテオ用樹脂ストッパー MPK-780-JS	3,640	4,000	1054	1054									
67-9284-92	分画シャーレ 蓋付 2分画	4,200	4,410	1087	1087									
67-9284-93	分画シャーレ 蓋付 3分画	4,200	4,410	1087	1087									
67-9284-94	分画シャーレ 蓋付 4分画	4,200	4,410	1087	1087									
67-9284-96	平底蒸発皿 φ120mm	4,600	4,840	1710	1710									
6-7987-04	ウェアキヤリア(PFA) 8インチ KM-822-A1	144,000	173,000	2567	2567									
6-7987-08	ウェアキヤリア(PFA) 8インチ KM-80NM	102,000	123,000	2567	2567									
6-7987-16	ウェアキヤリア(PFA) 6インチ KM-615-A1	75,900	91,100	2567	2567									
6-7987-46	ハンドルH KMタイプ 8インチ用 HM-80	119,000	143,000	2571	2571									
68-0988-17	汎用チップ HRCラウクタイプフィルター 減菌済 200μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749255	16,600	17,100	1190	1190									
68-0988-18	汎用チップ HRCラウクタイプ250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749253	8,000	8,200	1190	1190									
68-0988-19	汎用チップ HRCラウクタイプ 減菌済 250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749254	9,100	9,400	1190	1190									
6-8136-05	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)交換用ブラシ 豚毛	490	570	2124	2124									
6-8137-05	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)ブラシ+柄 豚毛	660	760	2124	2124									
68-1422-09	法人向け(Wi-Fi)Eトラライオン無線LAN AP WAPM-AXETR	125,000	133,000	2622	2622									
68-1422-18	USB3.1(Gen1) ノックスライドUSBメモリ 128GB ブラック RUF3-KS128GA-BK	3,360	5,300	2613	2613									
68-1422-19	ノックスライド USB3.1(Gen1)USBメモリ 16GB ブラック RUF3-KS16GA-BK	1,250	1,900	2613	2613									
68-1422-20	ノックスライド USB3.1(Gen1)USBメモリ 64GB ブラック RUF3-KS64GA-BK	2,380	3,600	2613	2613									
68-1422-21	USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BSKBU100BK	1,520	1,950	2610	2610									
68-1422-22	USB接続 有線コンパクトキーボード ブラック BSKBU300BK	3,160	4,050	2610	2610									
68-1422-23	2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック BSKBW300BK	4,150	5,990	2610	2610									
68-5212-01	マイクロ天びん XPR3V	3,010,600	3,104,000	422	422									
68-5347-71	分析天秤 ひょう量:120g MX105	914,200	942,600	423	423									
68-5347-72	分析天秤 ひょう量:42g/120g MX105DU	731,400	754,100	423	423									
68-5347-74	分析天秤 ひょう量:82g/220g MX205DU	787,600	812,100	423	423									
68-5347-76	上皿天秤 ひょう量:320g MX303	428,100	441,400	427	427									
68-5347-78	上皿天秤 ひょう量:620g MX603	513,700	529,700	427	427									
68-5347-82	上皿天秤 ひょう量:2200g MX2002	440,500	454,200	427	427									
68-5347-83	上皿天秤 ひょう量:4200g MX4002	478,800	493,700	427	427									
68-5347-85	上皿天秤 ひょう量:6200g MX6002	526,700	543,100	427	427									
68-5347-87	上皿天秤 ひょう量:8200g MX8001	448,900	462,900	427	427									
68-5347-93	分析天秤 ひょう量:120g MR104	352,900	363,900	422	422									
68-5347-94	分析天秤 ひょう量:220g MR204	380,000	391,800	422	422									
68-5347-95	分析天秤 ひょう量:320g MR304	407,200	419,900	422	422									
68-5347-96	上皿天秤 ひょう量:220g MR203	245,100	252,700	426	426									
68-5347-97	上皿天秤 ひょう量:320g MR303	262,600	270,800	426	426									
68-5348-02	上皿天秤 ひょう量:2200g MR2002	270,300	278,700	426	426									
68-5348-03	上皿天秤 ひょう量:3200g MR3002	282,000	290,800	426	426									
68-5348-04	上皿天秤 ひょう量:4200g MR4002	293,800	303,000	426	426									
68-5348-05	上皿天秤 ひょう量:6200g MR6001	242,400	250,000	426	426									
68-5348-43	上皿ポータブル天秤 ひょう量:620g MA602PE	112,800	116,300	437	437									
68-5348-45	上皿ポータブル天秤 ひょう量:2200g MA2002PE	144,100	148,600	437	437									
68-5348-47	上皿ポータブル天秤 ひょう量:6200g MA6001PE	129,200	133,300	437	437									
6-8663-02	減菌シャーレ φ90×20mm 10枚×50袋 FX	14,500	15,300	1086	1086									
6-8663-14	減菌シャーレ φ90×15mm 20枚×25袋 01-014	11,000	11,800	1086	1086									
6-8663-33	減菌シャーレ φ90×14mm 12枚×50袋 01-003	11,800	13,000	1086	1086									
6-8676-02	バックテスト(R) 全クロム測定用前処理剤 C-R	2,000	3,800	585	585									
68-9428-07	バーサフロー 電動ファン TR-802J	244,070	248,950						162					
68-9428-14	バーサフロー(TM) イージークリーンベル TR-627	21,550	21,980						162					
68-9428-54	バーサフロー バックパック イージークリーンタイプ TR-927	40,660	41,480						162					
69-0322-46	化学防護服 4570 Mサイズ 4570 M	4,900	5,080						160					
69-0322-47	化学防護服 4570 Lサイズ 4570 L	4,900	5,080						160					
69-0322-48	化学防護服 4570 XLサイズ 4570 XL	4,900	5,080						160					
69-0322-49	化学防護服 4570 XXLサイズ 4570 XXL	4,900	5,080						160					
7-1466-01	ソフトスクリット ポチニープ 18L 4353	6,800	7,200								146			
7-1466-02	ソフトスクリット リンズインジャンパー 18L 4354	6,800	7,200								146			
7-1466-03	ソフトスクリット シャンパー 18L 4258	6,800	7,200								146			
7-1466-04	ソフトスクリット コンディショナー 18L 4259	6,800	7,200								146			
7-177-01	ウェアキヤリア(PFA) 2インチ KM-20	17,200	20,700	2566	2566				91					
7-177-02	ウェアキヤリア(PFA) 2.5インチ KM-25	21,300	25,600	2566	2566				91					
7-177-03	ウェアキヤリア(PFA) 2.5インチ KM-25-51	49,700	59,700	2566	2566				91					
7-177-04	ウェアキヤリア(PFA) 3インチ KM-30	19,900	23,900	2566	2566				91					
7-177-05	ウェアキヤリア(PFA) 3インチ KM-30N	22,800	25,700	2566	2566				91					
7-177-06	ウェアキヤリア(PFA) 4インチ KM-40N	34,000	40,800	2566	2566				91					
7-177-08	ウェアキヤリア(PFA) 4インチ KM-40NA	34,200	41,100	2566	2566				91					
7-177-09	ウェアキヤリア(PFA) 5インチ KM-50NA	57,400	68,900	2567	2567				91					
7-177-10	ウェアキヤリア(PFA) 6インチ KM-60NA	85,800	103,000	2567	2567									
7-177-11	ウェアキヤリア(PFA) 8インチ KM-80NA	153,000	184,000	2567	2567									
7-177-13	角型キヤリアMASK 50MASK	27,200	32,700	2568	2568									
7-177-14	角型キヤリアMASK 60MASK	26,900	32,300	2568	2568									
7-177-15	角型キヤリアMASK 100MASK	38,000	45,600	2568	2568									
7-177-16	角型キヤリアMASK 125MASK	53,900	64,700	2568	2568									
7-177-18	太陽電池用角型キヤリア AM-100	44,900	53,900	2569	2569									
7-177-19	ウェアキヤリア(PFA) 1.5インチ K-15	16,300	19,600	2566	2566				91					
7-177-20	ウェアキヤリア(PFA) 2インチ K-20													

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産廃産物対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
7-1907-02	セレクトシリーズ型ハンド クリア+ゴールド φ35×800mm BG-103CG	11,200	12,500								258			
7-1908-01	セレクトシリーズ型ハンド Mブラウン+ブラウン φ32×400mm BG-301MB	7,800	8,500								258			
7-1908-02	セレクトシリーズ型ハンド クリア+ゴールド φ32×400mm BG-301CG	7,800	8,500								258			
7-193-01	PFADカー 30mL	2,820	3,130	1722	1722									
7-193-02	PFADカー 50mL	3,070	3,430	1722	1722									
7-193-03	PFADカー 100mL	3,470	4,000	1722	1722									
7-193-04	PFADカー 200mL	5,560	6,680	1722	1722									
7-193-05	PFADカー 300mL	6,520	7,840	1722	1722									
7-193-06	PFADカー 500mL	10,100	11,900	1722	1722									
7-193-07	PFADカー 1L	21,700	25,000	1722	1722									
7-1992-01	ワンタッチIVスタンド 4ヶ用 371272	19,800	20,800			1284					455			
7-2027-01	セレクトシリーズ型ハンド Mブラウン+ブラウン φ32×700×600mm BG-401MB	15,000	16,500								258			
7-2027-02	セレクトシリーズ型ハンド クリア+ゴールド φ32×700×600mm BG-401CG	15,000	16,500								258			
7-2028-01	セレクトシリーズ型ハンド Mブラウン+ブラウン φ32×600mm BG-302MB	8,500	9,500								258			
7-2028-02	セレクトシリーズ型ハンド クリア+ゴールド φ32×600mm BG-302CG	8,500	9,500								258			
7-2029-01	セレクトシリーズ型ハンド Mブラウン+ブラウン φ32×800mm BG-40MB	9,900	11,000								258			
7-2029-02	セレクトシリーズ型ハンド クリア+ゴールド φ32×800mm BG-40CG	9,900	11,000								258			
7-2077-01	角度自在型 上稼・下稼台 ネジ式昇降 371254	27,700	29,100			1257					452			
7-2103-04	SCC ビッグボーイ細口びん 1000ml (純水洗浄処理済み)	13,100	15,000	2526	2526									
7-2103-09	SCC ビッグボーイ広口びん 50ml (純水洗浄処理済み)	3,900	4,460	2526	2526									
7-2106-05	SCC 細口洗浄瓶(PFA) 100mL (純水洗浄処理済み)1本	6,830	7,640	2527	2527									
7-2106-08	SCC 細口洗浄瓶(PFA) 1000mL (純水洗浄処理済み)1本	25,900	29,400	2527	2527									
7-2130-01	クリーンズファミリイセット100(10年保存) GFS-200	12,000	13,500								280			
7-214-01	タンク-Bシリーズ 222×162×144mm B-30	92,000	111,000	1547	1547									
7-214-02	タンク-Bシリーズ 243×215×196mm B-40	128,000	154,000	1547	1547									
7-272-01	ストレート ユニオン(K-LOCK継手) SKU-6	5,970	7,170	1890	1890				112					
7-272-02	ストレート ユニオン(K-LOCK継手) SKU-8	5,820	6,990	1890	1890				112					
7-272-03	ストレート ユニオン(K-LOCK継手) SKU-10	6,570	7,890	1890	1890				112					
7-272-04	ストレート ユニオン(K-LOCK継手) SKU-12	6,820	8,200	1890	1890				112					
7-272-05	ストレート ユニオン(K-LOCK継手) SKU-1/4	5,940	7,130	1890	1890				112					
7-272-08	ストレート ユニオン(K-LOCK継手) SKU-3/4	8,940	10,800	1890	1890				112					
7-273-01	ユニオン・エルボ(K-LOCK継手) LKU-6	6,520	7,830	1890	1890				112					
7-273-02	ユニオン・エルボ(K-LOCK継手) LKU-8	6,190	6,950	1890	1890				112					
7-273-03	ユニオン・エルボ(K-LOCK継手) LKU-10	6,370	7,650	1890	1890				112					
7-273-04	ユニオン・エルボ(K-LOCK継手) LKU-12	6,800	8,160	1890	1890				112					
7-273-06	ユニオン・エルボ(K-LOCK継手) LKU-3/8	8,450	9,370	1890	1890				112					
7-273-08	ユニオン・エルボ(K-LOCK継手) LKU-3/4	9,990	12,000	1890	1890				112					
7-273-04	ライフ 黄 15cm 290(黄)15cm	1,610	1,960										35	
7-273-05	ライフ 梅赤 12cm 2902梅赤12cm	1,960	2,380										35	
7-273-09	ライフ 2901ビーチ15cm	1,780	1,960										35	
7-273-10	ライフ 2902チロル12cm	2,160	2,380										35	
7-273-11	ライフ 2901花ひし15cm	2,280	2,510										35	
7-2734-01	UD 仕切皿 うの花 2950 うの花	2,240	2,720										34	
7-2734-02	UD 仕切皿 きはだ 2950 きはだ	2,240	2,720										34	
7-2734-03	UD 仕切皿 ビーチ 2950 ビーチ	2,240	2,720										34	
7-2734-04	UD 仕切皿 グリーンパーク 2950 グリーンパーク	2,530	3,070										34	
7-2734-05	UD 仕切皿 デイジー 2950 デイジー	2,530	3,070										34	
7-2734-06	UD 仕切皿 水玉 2950 水玉	2,530	3,070										34	
7-274-01	ハネルマウント・ストレート(K-LOCK継手) SKP-6	7,370	8,860	1891	1891				113					
7-274-02	ハネルマウント・ストレート(K-LOCK継手) SKP-8	8,940	10,800	1891	1891				113					
7-274-03	ハネルマウント・ストレート(K-LOCK継手) SKP-10	8,940	10,800	1891	1891				113					
7-274-05	ハネルマウント・ストレート(K-LOCK継手) SKP-1/4	8,570	10,300	1891	1891				113					
7-275-01	ハネルマウント・エルボ(K-LOCK継手) LKP-6	7,500	9,000	1891	1891				113					
7-275-03	ハネルマウント・エルボ(K-LOCK継手) LKP-10	9,870	11,900	1891	1891				113					
7-275-07	ハネルマウント・エルボ(K-LOCK継手) LKP-1/2	9,690	11,700	1891	1891				113					
7-276-01	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-6	4,140	4,980	1890	1890									
7-276-02	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-8	4,240	5,100	1890	1890									
7-276-03	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-10-2P	5,070	6,100	1890	1890									
7-276-06	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-12-4P	7,090	8,510	1890	1890									
7-276-07	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-1/4	4,440	5,330	1890	1890									
7-276-08	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-3/8-2P	5,070	6,100	1890	1890									
7-276-09	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-3/8-3P	5,000	5,500	1890	1890									
7-276-10	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-1/2-3P	6,130	7,370	1890	1890									
7-276-12	メイル・コネクター(K-LOCK継手) SKH-3/4	8,080	9,700	1890	1890									
7-276-13	メイル・エルボ(K-LOCK継手) LKH-6	4,680	5,630	1890	1890									
7-276-14	メイル・エルボ(K-LOCK継手) LKH-8	5,280	6,350	1890	1890									
7-276-15	メイル・エルボ(K-LOCK継手) LKH-10-2P	6,490	7,790	1890	1890									
7-276-16	メイル・エルボ(K-LOCK継手) LKH-10-3P	6,490	7,790	1890	1890									
7-276-19	メイル・エルボ(K-LOCK継手) LKH-1/4	7,070	8,500	1890	1890									
7-277-01	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-6	6,890	8,280	1890	1890				112					
7-277-02	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-8	8,040	9,650	1890	1890				112					
7-277-03	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-10	8,350	10,100	1890	1890				112					
7-277-04	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-12	9,300	11,200	1890	1890				112					
7-277-05	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-1/4	6,780	8,150	1890	1890				112					
7-277-06	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-3/8	8,640	9,450	1890	1890				112					
7-277-07	ユニオン・ティー(K-LOCK継手) TKU-1/2	7,900	9,490	1890	1890				112					
7-3038-01	フレキシブルベッドネーム2 (スミ) ポケットなし FOB-S	1,000	1,080			1703					168			
7-3038-02	フレキシブルベッドネーム2 (スミ) ポケット付き FOBT-S	1,400	1,500			1703					168			
7-3075-01	プロシエアロールシート (シュリンク包装) グリーン 1巻 No.370SH	910	1,000										1598	
7-3075-02	プロシエアロールシート (シュリンク包装) ピンク 1巻 No.370SH	910	1,000										1598	
7-3075-51	プロシエアロールシート (シュリンク包装) グリーン 20巻セット No.370SH	16,800	18,400										1598	
7-3075-52	プロシエアロールシート (シュリンク包装) ピンク 20巻セット No.370SH	16,800	18,400										1598	
7-3116-01	救急蘇生セット	76,000	80,000											954
7-3238-31	メディカルソフトスツール(患者用) プラムブルー TSMN-W23BL	33,700	36,500											642
7-3238-32	メディカルソフトスツール(患者用) アップルグリーン TSMN-W23BL	33,700	36,500											642
7-3238-33	メディカルソフトスツール(患者用) シトラスイエロー TSMN-W23BL	33,700	36,500											642
7-3238-34	メディカルソフトスツール(患者用) チェリーピンク TSMN-W23BL	33,700	36,500											642
7-3238-35	メディカルソフトスツール(患者用) ホワイト TSMN-W23BL	33,700	36,500											642
7-3287-01	マルチラック(アルミ)シルバー	20,800	23,000											133
7-3287-02	マルチラック(スチール) 赤	20,800	23,000											133
7-3309-03	アクションパッド(頭部用) 馬蹄型 大 φ200×45mm 40204	24,000	26,000											1559
7-3436-01	回転スツール ブルー 425×425×465mm PB-1	13,800	14,500	850	850	644								
7-3436-02	回転スツール ピンク 425×425×465mm PB-2	13,800	14,500	850	850	644								
7-3556-21	長持ち冷や奴 RI	1,400	1,500											1732
7-3724-01	呼び出しベルスマジオ 受信機・消去機各1台、送信機10台セット SMDat-110	124,000	155,000											532
7-3724-02	呼び出しベル スマジオ 受信機・消去機各1台、送信機20台セット SMDst-120	178,000	225,000											532
7-3724-03	呼び出しベルスマジオ 受信機・消去機各1台、送信機10台、同時計型レシーバー1個セット SMDat-1110	147,000	185,000											532
7-3724-04	呼び出しベル スマジオ 受信機・消去機各1台、送信機10台、同時計型レシーバー2個セット SMDst-1210	170,000	215,000											532
7-3724-11	呼び出しベル スマジオ 受信機 SCM-1230P	70,000	85,000											532
7-3724-12	呼び出しベルシステム スマジオ 送信機 SB-100	5,400	7,000											532
7-3724-13	ナースコールシステム スマジオ ナースコール型送信機 SB-100N	11,200	13,500											532
7-3724-14	ナースコールシステム スマジオ 消去機 SB-100S	5,400	7,000											532
7-3724-15	呼び出しベルスマジオ 同時計型レシーバー SP-300F	23,000	30,000											532
7-3750-01	サープライト2 ホワイト 3-14008-22	1,000	1,100										281	
7-3819-01	セルフワゴン ブラウン 430×250×390mm R-358 BR	4,000	4,400			607								
7-3819-02	セルフワゴン グレー 430×250×390mm R-358 GR	4,												

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産廃産物対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
7-3943-29	スマートスコープⅢ エメラルド SO 1019782	21,000	23,300			657								
7-3943-30	スマートスコープⅢ ホワイト SO 1019783	21,000	23,300			657								
7-3943-31	スマートスコープⅢ ローズ SO 1019784	21,000	23,300			657								
7-3944-01	エンジェルナースコープ 教育用ステート 成人用 (ラベンダー×ピンク) 1019999	23,100	27,500			665								
7-3944-02	エンジェルナースコープ 教育用ステート 成人用 (ネイビー×スカイブルー) 1019997	23,100	27,500			665								
7-3944-03	エンジェルナースコープ 教育用ステート 成人用 (ブラック×ガーネット) 1019998	23,100	27,500			665								
7-3978-01	ベンザルコニウム塩化物消毒薬10w/v% 昭和 500mL	430	460			358								
7-3978-02	ベンザルコニウム塩化物消毒薬10w/v% 昭和 18L	11,100	11,600			358								
7-3984-01	白色ワセリン/昭和 JP 500g	250	310			327								
7-3984-02	白色ワセリン/昭和 JP 500g	990	1,380			327								
7-3987-01	イソプロパノール消毒液70% 昭和 500mL	460	480			358								
7-3987-02	イソプロパノール消毒液70% 昭和 10L	7,380	7,870			358								
7-4080-01	手洗い評価キット スペクトロプロキット 1セット	37,200	41,000			330								
7-4443-01	エンジェルナースコープ 教育用ステート 新生児用 (ラベンダー×ピンク) 01020004	23,100	27,500			665								
7-4443-02	エンジェルナースコープ 教育用ステート 新生児用 (ネイビー×スカイブルー) 01020005	23,100	27,500			665								
7-4443-03	エンジェルナースコープ 教育用ステート 新生児用 (ブラック×ガーネット) 01020006	23,100	27,500			665								
7-4444-01	エンジェルナースコープ 教育用ステート 小児用 (ラベンダー×ピンク) 01020001	23,100	27,500			665								
7-4444-02	エンジェルナースコープ 教育用ステート 小児用 (ネイビー×スカイブルー) 01020002	23,100	27,500			665								
7-4444-03	エンジェルナースコープ 教育用ステート 小児用 (ブラック×ガーネット) 01020003	23,100	27,500			665								
7-4500-01	やわらか微アイス S	1,850	2,000			1734					198			
7-4500-02	やわらか微アイス M	1,950	2,100			1734					198			
7-4500-03	やわらか微アイス L	2,050	2,200			1734					198			
7-4602-02	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧20"27hPa) ブラック S JP-A20K2B	4,820	5,300			1100								
7-4602-03	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧20"27hPa) ブラック M JP-A20K3B	4,820	5,300			1100								
7-4602-04	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧20"27hPa) ブラック L JP-A20K4B	4,820	5,300			1100								
7-4602-05	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧20"27hPa) ブラック 2L JP-A20K5B	4,820	5,300			1100								
7-4603-01	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー20 (ハイソックス) シルキーベージュ S JP-U20K5S	3,880	4,300			1100								
7-4603-02	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー20 (ハイソックス) シルキーベージュ M JP-U20KMS	3,880	4,300			1100								
7-4603-03	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー20 (ハイソックス) シルキーベージュ L JP-U20KLS	3,880	4,300			1100								
7-4604-01	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー20 (ハイソックス) ブラック S JP-U20KSB	3,880	4,300			1100								
7-4604-02	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー20 (ハイソックス) ブラック M JP-U20KMB	3,880	4,300			1100								
7-4604-03	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー20 (ハイソックス) ブラック L JP-U20KLB	3,880	4,300			1100								
7-4608-01	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー30 (ハイソックス) シルキーベージュ S JP-U30K5S	5,400	5,900			1100								
7-4608-02	弾性ストッキング ジョスト ウルトラシアー30 (ハイソックス) シルキーベージュ M JP-U30KMS	5,400	5,900			1100								
7-4686-01	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧27"40hPa) ブラック SS JP-A30K1B	6,700	7,400			1100								
7-4686-02	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧27"40hPa) ブラック S JP-A30K2B	6,700	7,400			1100								
7-4686-03	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧27"40hPa) ブラック M JP-A30K3B	6,700	7,400			1100								
7-4686-04	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧27"40hPa) ブラック L JP-A30K4B	6,700	7,400			1100								
7-4686-05	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧27"40hPa) ブラック 2L JP-A30K5B	6,700	7,400			1100								
7-4687-01	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧40"53hPa) ブラック SS JP-A40K1B	8,500	9,400			1100								
7-4687-02	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧40"53hPa) ブラック S JP-A40K2B	8,500	9,400			1100								
7-4687-03	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧40"53hPa) ブラック M JP-A40K3B	8,500	9,400			1100								
7-4687-04	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧40"53hPa) ブラック L JP-A40K4B	8,500	9,400			1100								
7-4687-05	弾性ストッキング ジョスト 70w/20 (ハイソックス) 足首圧40"53hPa) ブラック 2L JP-A40K5B	8,500	9,400			1100								
7-4740-15	顕微鏡測定器 キューブスキャン BioCon-700用 感熱式ロール紙 (5本入) 4MC0000014	4,300	4,400			1191								
7-4763-01	スイートマグ 452P-ミントミルク	820	870								35			
7-4763-02	スイートマグ 452P-ベリーミルク	820	870								35			
7-4763-03	スイートマグ 452P-ミルクモカ	820	870								35			
7-4763-04	スイートマグ 452P-ミントショコラ	820	870								35			
7-4763-05	スイートマグ 452P-ベリーショコラ	820	870								35			
7-4763-06	スイートマグ 452P-ショコラモカ	820	870								35			
7-4791-01	ドクターコート (レディース) S UQW4101-1	8,300	9,300			1993								
7-4791-02	ドクターコート (レディース) M UQW4101-1	8,300	9,300			1993								
7-4791-03	ドクターコート (レディース) L UQW4101-1	8,300	9,300			1993								
7-4791-04	ドクターコート (レディース) LL UQW4101-1	8,300	9,300			1993								
7-4791-05	ドクターコート (レディース) EL UQW4101-1	8,300	9,300			1993								
7-4792-01	ドクターコート (メンズ) S UQM4501-1	8,300	9,300			1993								
7-4792-02	ドクターコート (メンズ) M UQM4501-1	8,300	9,300			1993								
7-4792-03	ドクターコート (メンズ) L UQM4501-1	8,300	9,300			1993								
7-4792-04	ドクターコート (メンズ) LL UQM4501-1	8,300	9,300			1993								
7-4792-05	ドクターコート (メンズ) EL UQM4501-1	8,300	9,300			1993								
7-4830-01	セフティフロー 酸素流量計 MS ビン仕様 ハイピング用 P311	9,200	11,000			1474								
7-4830-02	セフティフロー 酸素流量計 MS ビン仕様 ハイピング用 P312	12,000	14,400			1474								
7-4830-03	セフティフロー 酸素流量計 MS ビン仕様 ハイピング用 P315	9,200	11,000			1474								
7-4830-04	セフティフロー 酸素流量計 MS ビン仕様 ハイピング用 P321	12,000	14,400			1461								
7-4830-05	セフティフロー 酸素流量計 MS ビン仕様 ハイピング用 P325	12,000	14,400			1474								
7-4830-06	セフティフロー 酸素流量計 AM アム仕様 ハイピング用 P311	9,600	12,000			1474								
7-4830-07	セフティフロー 酸素流量計 AM アム仕様 ハイピング用 P312	13,600	16,500			1474								
7-4830-08	セフティフロー 酸素流量計 AM アム仕様 ハイピング用 P315	10,500	12,600			1474								
7-4830-09	セフティフロー 酸素流量計 AM アム仕様 ハイピング用 P321	13,400	16,200			1461								
7-4830-10	セフティフロー 酸素流量計 AM アム仕様 ハイピング用 P325	13,400	16,200			1474								
7-4830-11	セフティフロー 酸素流量計 MS ビン仕様 ポンベ用レギュレーター付 P323T	40,000	48,000			1461								
7-4830-12	セフティフロー 酸素流量計 AM アム仕様 ポンベ用レギュレーター付 P323T	40,000	48,000			1461								
7-4830-13	セフティフロー 酸素流量計 ポンベ用レギュレーター付 P326T	18,500	23,000			1474								
7-4830-14	セフティフロー 酸素流量計 セフティ加湿器 加湿器のみ Q201	9,000	11,000			1474								
7-4831-17	フローゼントルプラス (G型 酸素流量調整器) ポンベ用 0~4L/min G-4L	21,000	26,000			1474								
7-4831-18	フローゼントルプラス (G型 酸素流量調整器) ポンベ用 0~6L/min G-6L	21,000	26,000			1474								
7-4831-19	フローゼントルプラス (G型 酸素流量調整器) ポンベ用 0~10L/min G-10L	21,000	26,000			1474								
7-4831-20	フローゼントルプラス (G型 酸素流量調整器) ポンベ用 0~30L/min G-10LF	23,000	28,000			1474								
7-4831-21	フローゼントルプラス (G型 酸素流量調整器) ポンベ用 0~15L/min G-15L	21,000	26,000			1474								
7-4831-22	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~1L/min Y-1L	48,000	58,000			1474								
7-4831-23	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~4L/min Y-4L	30,000	36,000			1474								
7-4831-24	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~6L/min Y-6L	30,000	36,000			1474								
7-4831-25	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~8L/min Y-8L	30,000	36,000			1474								
7-4831-26	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~10L/min Y-10L	30,000	36,000			1474								
7-4831-27	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~30L/min Y-10LF	36,000	44,000			1474								
7-4831-28	フローゼントルプラス (Y型 酸素流量調整器) ヨーク式ポンベ用 0~15L/min Y-15L	30,000	36,000			1474								
7-4833-01	ヨックスGL 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) ビンク S-511	44,000	52,800			1461								
7-4833-02	ヨックスGL 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) グレイッシュピンク S-511	44,000	52,800			1461								
7-4833-03	ヨックスGL 壁掛式吸引器 シュレーター式 (アムコ型) ビンク S-511	47,400	57,000			1461								
7-4833-06	ヨックスGL 壁掛式吸引器 シュレーター式 (アムコ型) グレイッシュピンク S-511	47,400	57,000			1461								
7-4834-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) ビーチ 1200mL S-711 358321	44,000	52,800			1461								
7-4834-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) ミント 1200mL S-711 358322	44,000	52,800			1461								
7-4834-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) レモン 1200mL S-711 358323	44,000	52,800			1461								
7-4835-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式 (アムコ型) ビーチ 1200mL S-711 358324	47,400	57,000			1461								
7-4835-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式 (アムコ型) ミント 1200mL S-711 358325	47,400	57,000			1461								
7-4835-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式 (アムコ型) レモン 1200mL S-711 358326	47,400	57,000			1461								
7-4836-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) ビーチ 500mL S-711 358371	42,000	51,000			1461								
7-4836-02	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) ミント 500mL S-711 358372	42,000	51,000			1461								
7-4836-03	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 ビン式 (川重型) レモン 500mL S-711 358373	42,000	51,000			1461								
7-4837-01	ヨックスディスボ 壁掛式吸引器 シュレーター式 (アムコ型) ビーチ 500mL S-711 358374	45,400	54,480			1461								

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	専機産対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
7-5373-02	ポータブルトイレ用消臭液 石けんの香り 1000mL 1本入	1,040	1,200								104			
7-5373-11	ポータブルトイレ用消臭液 石けんの香り 400mL 24本入	15,100	17,400								104			
7-5373-12	ポータブルトイレ用消臭液 石けんの香り 1000mL 10本入	9,900	11,400								104			
7-5384-01	臭水吸引用 シリコンオリブ管 みえーる オハナポイント OL-OP	1,800	2,000			1163								
7-5384-02	臭水吸引用 シリコンオリブ管 みえーる オハナオリブ OL-OO	1,800	2,000			1163								
7-5384-03	臭水吸引用 シリコンオリブ管 みえーる 小 OL-S	1,800	2,000			1163								
7-5384-04	臭水吸引用 シリコンオリブ管 みえーる 極小 OL-SS	1,800	2,000			1163								
7-5384-05	臭水吸引用 シリコンオリブ管 みえーる ロング OL-L12	2,100	2,300			1163								
7-562-61	精密ビンセット NO.1-DUMOSTAR	10,600	11,660	2588	2588									
7-562-62	精密ビンセット NO.2-DUMOSTAR	10,600	11,660	2588	2588									
7-562-63	精密ビンセット NO.3-DUMOSTAR	10,600	11,660	2588	2588									
7-562-64	精密ビンセット NO.3C-DUMOSTAR	10,600	11,660	2588	2588									
7-562-65	精密ビンセット NO.5-DUMOSTAR	11,500	12,650	2588	2588									
7-562-66	精密ビンセット NO.5A-DUMOSTAR	10,600	11,660	2588	2588									
7-562-67	精密ビンセット NO.7-DUMOSTAR	11,600	12,760	2588	2588									
7-562-68	精密ビンセット NO.7B-DUMOSTAR	11,600	12,760	2588	2588									
7-562-69	精密ビンセット NO.51-DUMOSTAR	12,000	13,200	2588	2588									
7-562-70	精密ビンセット NO.2A-DUMOSTAR	10,600	11,660	2589	2589									
7-562-71	精密ビンセット NO.5S-DUMOSTAR	11,500	12,650	2589	2589									
7-5744-01	ことわざカードからた 2567	660	690											290
7-5933-01	業務用樹脂食器 湯 飯碗(中) 身 茶 5002-CHA	990	1,260											33
7-5933-02	業務用樹脂食器 湯 飯碗(小) 身 アイボリー 5003-IV	870	1,110											33
7-5933-03	業務用樹脂食器 湯 飯碗(小) 身 桃色 5003-KB	1,170	1,490											33
7-5933-04	業務用樹脂食器 湯 角型小鉢 身 こはく 5017-KK	840	1,070											33
7-5933-05	業務用樹脂食器 湯 角型小鉢 身 赤茶 5017-AC	840	1,070											33
7-5933-06	業務用樹脂食器 湯 汁椀(中) 身 朱 5006-SYU	770	980											33
7-5933-07	業務用樹脂食器 湯 汁椀(中) 身 黒 5006-BK	770	980											33
7-5933-08	業務用樹脂食器 湯 深皿 身 黒 5009-BK	980	1,250											33
7-5933-09	業務用樹脂食器 湯 深皿 身 こはく 5009-KK	980	1,250											33
7-5933-11	業務用樹脂食器 湯 飯碗(中) 蓋 茶 5002-CHA	700	890											33
7-5933-12	業務用樹脂食器 湯 飯碗(小) 蓋 アイボリー 5003-IV	670	860											33
7-5933-13	業務用樹脂食器 湯 飯碗(小) 蓋 桃色 5003-KB	970	1,240											33
7-5933-14	業務用樹脂食器 湯 角型小鉢 蓋 こはく 5017-KK	710	910											33
7-5933-15	業務用樹脂食器 湯 角型小鉢 蓋 赤茶 5017-AC	710	910											33
7-5933-16	業務用樹脂食器 湯 汁椀(中) 蓋 朱 5006-SYU	610	790											33
7-5933-17	業務用樹脂食器 湯 汁椀(中) 蓋 黒 5006-BK	610	790											33
7-5933-18	業務用樹脂食器 湯 深皿 蓋 黒 5009-BK	850	1,090											33
7-5933-19	業務用樹脂食器 湯 深皿 蓋 こはく 5009-KK	850	1,090											33
7-6304-01	さらっと耐圧分散クッション 背中用	19,900	21,900											221
7-6304-02	さらっと耐圧分散クッション お尻用	15,300	17,500											221
7-6494-01	徘徊わかーる9000携帯タイプ SH9000-P	69,000	82,000											349
7-6499-01	離床わかーる9000携帯タイプ SR9000-P	66,000	78,000											349
7-6499-02	わかーる9000ポータブル受信機 RH-9000PRX	58,000	63,000											349
7-6563-01	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールグリーン TSS-WI3BL	42,600	44,500			642								
7-6563-02	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールグリーン TSS-WI3BL	42,600	44,500			642								
7-6563-03	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールピンク TSS-WI3BL	42,600	44,500			642								
7-6563-04	患者用チェア ラバープロテクタ無し ベールイエロー TSS-WI3BL	42,600	44,500			642								
7-6564-01	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールブルー TSS-PW13BL	47,800	50,000			642								
7-6564-02	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールグリーン TSS-PW13BL	47,800	50,000			642								
7-6564-03	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールピンク TSS-PW13BL	47,800	50,000			642								
7-6564-04	患者用チェア ラバープロテクタ付き ベールイエロー TSS-PW13BL	47,800	50,000			642								
7-672-01	FEP粘着シートフィルム 1 x 1m 1-50	24,800	31,100	2005	2005									
7-6775-01	豊ヨガマット ジョイレッド	9,800	10,780											312
7-6775-02	豊ヨガマット ジョイグリーン	9,800	10,780											312
7-6775-03	豊ヨガマット SAKURA富士	7,980	8,780											312
7-6775-04	豊ヨガマット eco plain	9,800	10,780											312
7-6934-01	アズプロミニスケール 220g ACX221	9,730	10,200	434	434	778								
7-6934-02	アズプロミニスケール 2200g ACX2200	9,730	10,200	434	434	778								
7-6934-03	アズプロミニスケール 5200g ACX5200	11,600	12,100	434	434	778								
7-6934-11	アズプロミニスケール ACアダプター 30333870	6,700	6,950	434	434	778								
7-6937-01	ザーフィンPOプラス 3349301	24,000	28,800			723								
7-7033-01	ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー 318211 MS	29,000	35,000			1474								
7-7033-02	ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー 318221 MS	24,000	28,800			1474								
7-7033-03	ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー 318241 AM	30,000	36,000			1474								
7-7033-04	ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー 318251 AM	25,000	30,000			1474								
7-7356-11	ヘラクレス・ワイヤーカッター 交換用TCブレード(OL 601-15-05用) OL 601-01	38,400	42,300			1648								
7-7356-12	ヘラクレス・ワイヤーカッター 交換用TCブレード(OL 602-18-0L 603-18用) OL 604-01	36,300	40,000			1648								
7-7356-13	ヘラクレス・ワイヤーカッター 交換用TCブレード(OL 605-23用) OL 606-01	36,300	40,000			1648								
7-7356-14	ヘラクレス・ワイヤーカッター 交換用TCブレード(OL 620-28用) OL 607-01	40,700	44,800			1648								
7-7719-01	与薬カート(メデイックシステム) KY-20	195,000	206,000			278								504
7-7719-02	与薬カート(メデイックシステム) KY-30	235,000	248,000			278								504
7-7719-03	与薬カート(メデイックシステム) KY-40	296,000	312,000			278								504
7-7749-01	麻薬庫(小)	54,000	57,000			25								
7-7749-02	麻薬庫(大)	61,000	64,000			25								
7-7749-11	麻薬庫用棚板 W700	8,900	9,400			25								
7-7749-12	麻薬庫用棚板 W900	10,000	10,600			25								
7-7750-01	セレクトナビユニット ガラス両開き OG-7	90,000	95,000			23								
7-7750-02	セレクトナビユニット ガラス両開き OG-9	93,000	99,000			23								
7-7836-01	ディスプレイ制御帯 M 20本入	6,000	6,600			511								
7-7836-02	ディスプレイ制御帯 L 20本入	6,400	7,000			511								
7-7841-01	2wayベッドサイドポケット L	1,600	1,650			1704								
7-7928-01	金属探知機 セイア Ceig PD240Ch	1,100,000	1,130,000			1223								
78-0015-02	8.0x178mm チューブブラシ(真鍮製) EA109SB-2	620	710											
78-0015-94	11.1x200mm チューブブラシ(真鍮製) EA109SB-4	660	760											576
7-8141-01	滅菌済みチューブスリーブ(インプラントオペ用) 25本入 21302P	6,000	6,800			1176								576
7-8386-01	連体冷却剤 MH-1200	1,400	1,800			1486								
7-8387-01	もちもちアイス フルーツ MM-400B	3,300	3,400			1734								
7-8387-02	もちもちアイス イエロー MM-400Y	3,300	3,400			1734								
7-8387-03	もちもちアイス ピンク MM-400P	3,300	3,400			1734								
7-849-01	消毒液スタンド 足踏み式	28,900	31,300			305								
7-849-02	消毒液スタンド 高さ調節式	18,500	19,500			305								
7-8594-02	ポシェットS-II チェックブラウン No.672	29,800	30,800											235
7-8595-01	アイカートポンペ No.855	28,000	29,000											237
7-8596-01	ユーメイトHGT チューリップ樹 No.518	31,800	32,800											234
7-8596-02	ユーメイトHGT チューリップワイン No.518	31,800	32,800											

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合編入2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産科産対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
7-9949-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm クリーム ATE-7019CR-BRM	430,000	525,000											
7-9949-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm アイボリー ATE-7019IV-BRM	430,000	525,000											
7-9979-01	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ラベンダー CA-P13BL-Z	40,300	42,700											
7-9979-02	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ブルー CA-P13BL-Z	40,300	42,700											
7-9979-03	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ピンク CA-P13BL-Z	40,300	42,700											
7-9979-04	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背無し ミントグリーン CA-P13BL-Z	40,300	42,700											
7-9980-01	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ラベンダー CA-P14BL-Z	49,100	51,800											
7-9980-02	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ブルー CA-P14BL-Z	49,100	51,800											
7-9980-03	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ピンク CA-P14BL-Z	49,100	51,800											
7-9980-04	メディカルソフトツール(ラバープロテクタ付き) 背付き ミントグリーン CA-P14BL-Z	49,100	51,800											
8-1249-01	酸素吸引共用スタンド 川重型 OV-S	57,000	60,000											
8-1250-01	酸素スタンド 川重型酸素1個用 OX-S	44,000	47,000											
8-1250-02	酸素スタンド 川重型酸素2個用 OX-W	56,000	59,000											
8-1615-11	救急蘇生セット(一般救急用) 成人・新生児用 AIRW-2	68,000	72,000											
8-1615-12	救急蘇生セット(一般救急用) 成人・新生児用 AIRW-3	84,000	89,000											
8-1618-01	エマジンバッグ 大 BC-01L-EM	5,500	5,800											
8-1618-02	エマジンバッグ 小 BC-01S-EM	4,500	4,800											
8-1670-01	さわやかシェアPT (計掛付自在) 8220	59,500	62,500								98			
8-1670-02	さわやかシェアPT (計掛付離れ上げ) 8221	59,500	62,500								98			
8-1676-01	エアーストレッチャー (R) ラップ・ローバル CYR-04T	168,000	184,000											
8-1676-04	エアーストレッチャー (R) プロ CYG-080	120,000	130,000											
8-1676-05	エアーストレッチャー (R) レイズ・ローバル CYN-11R	182,000	198,000											
8-1806-01	ゴークル(セラフィアウェア) 507	2,120	2,350											
8-2154-01	リクラインングチェア(シンプル) NRC-03	287,000	290,000											
8-2260-01	プロシエア滅菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) M 1箱(1枚×10枚入)	9,340	9,500											
8-2260-02	プロシエア滅菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) L 1箱(1枚×10枚入)	9,340	9,500											
8-2260-03	プロシエア滅菌サージカルガウン(SMMS不織布4層) LL 1箱(1枚×10枚入)	9,340	9,500											
8-257-05	スプレーのりS/N 88	3,260	3,400	1988	1988									590
8-2763-01	流動食コップ 470ml (本体・オレンジ)5個入り 8301	2,250	2,750											1865
8-2763-02	流動食コップ 470ml (本体・ピンク)5個入り 8301	2,250	2,750											1865
8-2763-03	流動食コップ 470ml (フタ・オレンジ)10枚入り 8301	1,800	2,200											1865
8-2763-04	流動食コップ 470ml (フタ・ピンク)10枚入り 8301	1,800	2,200											1865
8-2764-11	UDマグカップ 大きさはだ 971	700	850											36
8-2764-12	UDマグカップ 大うの花 971	700	850											36
8-2764-13	UDマグカップ 大きさはだ 971	700	850											36
8-2764-14	UDマグカップ 大 つた 971	990	1,200											36
8-2764-15	UDマグカップ 大 そよか 971	990	1,200											36
8-2764-16	UDマグカップ 大 リーファ 971	990	1,200											36
8-2788-01	CLEAR SCRITT(クリアスクリット) ボディソープ 4355	5,540	5,900											146
8-2788-02	CLEAR SCRITT(クリアスクリット) リンスインシャンプー 18L 4356	5,540	5,900											146
8-2788-03	スクリット 全身シャンプー 4349	8,360	8,730											146
8-3154-31	スバロドック(バルスオキシメーター付) ディスポーザブルタンピングロー 1箱(60個入) 38001-014	21,000	25,200											813
8-3180-01	プロシエア アイリレーションガウン イエロー 25枚入 PS-Y	12,400	21,000											408
8-3180-02	プロシエア アイリレーションガウン ブルー 25枚入 PS-B	12,400	21,000											408
8-3329-01	ユニバック(茶道光) 70×100mm 100枚入 G	920	970	2043	2043	261								
8-3329-02	ユニバック(茶道光) 100×140mm 100枚入 E	1,300	1,330	2043	2043	261								
8-3329-03	ユニバック(茶道光) 140×200mm 100枚入 G	2,090	2,170	2043	2043	261								
8-3329-04	ユニバック(茶道光) 240×340mm 100枚入 ハンディJ	10,500	10,860	2043	2043	261								
8-3329-05	ユニバック(茶道光) 170×240mm 100枚入 H	2,870	3,230	2043	2043	261								
8-3329-06	ユニバック(茶道光) 240×340mm 100枚入 J	4,930	5,100	2043	2043	261								
8-3329-07	ユニバック(茶道光) 280×400mm 100枚入 K	6,540	6,740	2043	2043	261								
8-3329-11	【滅菌済】ユニバック(茶道光) 70×100mm 100枚入 G	1,840	1,970	2043	2043	261								
8-3329-12	【滅菌済】ユニバック(茶道光) 100×140mm 100枚入 E	2,600	2,810	2043	2043	261								
8-3329-13	【滅菌済】ユニバック(茶道光) 140×200mm 100枚入 G	4,180	4,530	2043	2043	261								
8-3329-14	【滅菌済】ユニバック(茶道光) 240×340mm 100枚入 J	21,000	22,700	2043	2043	261								
8-3329-51	ユニバック(茶道光) 70×100mm 1000枚入 C	8,310	8,460	2043	2043	261								
8-3329-52	ユニバック(茶道光) 100×140mm 1000枚入 E	11,900	11,890	2043	2043	261								
8-3329-53	ユニバック(茶道光) 140×200mm 1000枚入 G	19,000	19,200	2043	2043	261								
8-3329-54	ユニバック(茶道光) 240×340mm 200枚入 ハンディJ	18,900	19,480	2043	2043	261								
8-3329-56	ユニバック(茶道光) 240×340mm 1200枚入 J	51,100	52,680	2043	2043	261								
8-3329-57	ユニバック(茶道光) 280×400mm 1000枚入 K	56,300	57,940	2043	2043	261								
8-3330-01	ユニバック(UVカット) 100×140mm 100枚入 E-S	2,050	2,240	2042	2042	261								
8-3330-02	ユニバック(UVカット) 140×200mm 100枚入 G-S	3,300	3,570	2042	2042	261								
8-3330-03	ユニバック(UVカット) 240×340mm 100枚入 J-S	7,500	8,110	2042	2042	261								
8-3456-01	救急蘇生セット(一般救急用) 成人・小児用 STプラス	56,000	60,000											954
8-3457-01	救急用人工蘇生器[手動式・高濃度] 成人用 ABRW-01S	29,000	32,000											952
8-3457-02	救急用人工蘇生器[手動式・高濃度] 小児用 CBRW-01S	29,000	32,000											952
8-3457-03	救急用人工蘇生器[手動式・高濃度] 新生児用 IBRW-01S	28,000	31,000											952
8-3674-14	全自動高圧高気滅菌器(ステリウイット)用積重式トレー SS-OT1	4,000	6,100											1504
8-3674-15	全自動高圧高気滅菌器(ステリウイット)用積重式トレー付 SS-OTH1	580	800											1504
8-3978-01	セレクトナビユニット オープンタイプ 700×450×1050mm OP-7	30,000	32,000											24
8-3978-02	セレクトナビユニット オープンタイプ 900×450×1050mm OP-9	30,000	32,000											24
8-3979-01	セレクトナビユニット 両開き扉 700×450×1050mm OD-7	35,000	37,000											23
8-3979-02	セレクトナビユニット 両開き扉 900×450×1050mm OD-9	37,000	39,000											23
8-3980-02	セレクトナビユニット ガラス引戸 900×450×1050mm SG-9	39,000	41,000											22
8-3981-02	セレクトナビユニット 引き戸 900×450×1050mm SS-9	36,000	38,000											22
8-3982-01	セレクトナビユニット ラテラル 700×450×1050mm L3-7	68,000	72,000											23
8-3982-02	セレクトナビユニット ラテラル 900×450×1050mm L3-9	70,000	74,000											23
8-3985-12	セレクトナビユニット A4深型トレイタイプ 900×450×1050 PA4-D-9F	76,000	80,000											24
8-3989-01	セレクトナビユニット点滅ハンガ付 700×450×1050mm SI-7	48,000	51,000											24
8-3989-02	セレクトナビユニット点滅ハンガ付 900×450×1050mm SI-9	50,000	53,000											24
8-3992-02	セレクトナビユニット ラテラル 900×450×1050mm L6-9	103,000	109,000											23
8-3993-01	セレクトナビユニットスライドテーブル付き 700×450×1110mm FS-7	56,000	59,000											23
8-3993-02	セレクトナビユニットスライドテーブル付き 900×450×1110mm FS-9	58,000	61,000											23
8-3994-01	セレクトナビ トールタイプオープン 700×450×2100mm OP-7T	46,000	49,000											25
8-3994-02	セレクトナビ トールタイプオープン 900×450×2100mm OP-9T	50,000	53,000											25
8-3995-01	セレクトナビ トールタイプ・両開き 700×450×2100mm OD-7T	63,000	67,000											25
8-3995-02	セレクトナビ トールタイプ・両開き 900×450×2100mm OD-9T	67,000	71,000											25
8-3996-01	セレクトナビ トールタイプ・トレー 700×465×2100mm PT-7T	85,000	88,000											25
8-3996-12	セレクトナビユニット PT-4T	84,000	87,000											25
8-3997-01	下置き用ベース 700×438×60mm BS-7	6,700	7,100											25
8-3997-02	下置き用ベース 900×438×60mm BS-9	7,300	7,700											25
8-3997-03	下置き用ベース BS-4	6,700	7,100											25
8-4000-01	防毒マスク S 6000S	3,830	4,060	2208	2208									
8-4000-02	防毒マスク M 6000M	3,830	4,060	2208	2208									
8-4000-03	防毒マスク L 6000L	3,830	4,060	2208	2208									
8-4001-01	防毒マスク 交換用吸気缶 有機ガス用 2個入 6001	1,630	1,680	2208	2208									
8-4001-05	防毒マスク 交換用吸気缶 コンベクション用 2個入 8002	3,430	3,540	2208	2208									
8-4371-01	セレクトナビユニット ラテラル 700×450×1050mm LSC-7	80,000	85,000											23
8-4371-02	セレクトナビユニット ラテラル 900×450×1050mm LSC-9	82,000	87,000											23
8-4414-01	システムスツール ブルー ロータイプ・背付き・円盤脚 TSS-14B	59,000	61,000											638
8-4414-02	システムスツール ライトグリーン ロータイプ・背付き・円盤脚 TSS-14B	59,000	61,000											638
8-4414-04	システムスツール グリーン ロータイプ・背付き・円盤脚 TSS-14B	59,000	61,000											638
8-4475-01	ハンフレットスタンド 1列×10段 PS-110	22,900	24,100											170
8-4475-02	ハンフレットスタンド 2列×10段 PS-210	38,500	40,500											

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズビエア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産学産対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
8-8401-03	入浴介助用シャツ(男女兼用) M クリーム CR108-32 M	4,700	4,900			1971								
8-8401-04	入浴介助用シャツ(男女兼用) L クリーム CR108-32 L	4,700	4,900			1971								
8-8401-05	入浴介助用シャツ(男女兼用) LL クリーム CR108-32 LL	4,700	4,900			1971								
8-8401-06	入浴介助用シャツ(男女兼用) 3L クリーム CR108-32 3L	4,700	4,900			1971								
8-8401-07	入浴介助用シャツ(クリーム) CR108-32 4L	5,500	5,800			1971								
8-8402-01	入浴介助用シャツ(男女兼用) SS サックス CR108-70 SS	4,700	4,900			1971								
8-8402-02	入浴介助用シャツ(男女兼用) S サックス CR108-70 S	4,700	4,900			1971								
8-8402-03	入浴介助用シャツ(男女兼用) M サックス CR108-70 M	4,700	4,900			1971								
8-8402-04	入浴介助用シャツ(男女兼用) L サックス CR108-70 L	4,700	4,900			1971								
8-8402-05	入浴介助用シャツ(男女兼用) LL サックス CR108-70 LL	4,700	4,900			1971								
8-8402-06	入浴介助用シャツ(男女兼用) 3L サックス CR108-70 3L	4,700	4,900			1971								
8-8402-07	入浴介助用シャツ(サックス) CR108-70 4L	5,500	5,800			1971								
8-8403-01	入浴介助用シャツ(男女兼用) SS ネイビー CR108-88 SS	4,700	4,900			1971								
8-8403-02	入浴介助用シャツ(男女兼用) S ネイビー CR108-88 S	4,700	4,900			1971								
8-8403-03	入浴介助用シャツ(男女兼用) M ネイビー CR108-88 M	4,700	4,900			1971								
8-8403-04	入浴介助用シャツ(男女兼用) L ネイビー CR108-88 L	4,700	4,900			1971								
8-8403-05	入浴介助用シャツ(男女兼用) LL ネイビー CR108-88 LL	4,700	4,900			1971								
8-8403-06	入浴介助用シャツ(男女兼用) 3L ネイビー CR108-88 3L	4,700	4,900			1971								
8-8403-07	入浴介助用シャツ(ネイビー) CR108-88 4L	5,500	5,800			1971								
8-8404-01	入浴介助用パンツ(ネイビー) CR558-88 SS	4,700	4,900			1971								
8-8404-02	入浴介助用パンツ(ネイビー) CR558-88 S	4,700	4,900			1971								
8-8404-03	入浴介助用パンツ(ネイビー) CR558-88 M	4,700	4,900			1971								
8-8404-04	入浴介助用パンツ(ネイビー) CR558-88 L	4,700	4,900			1971								
8-8404-05	入浴介助用パンツ(ネイビー) CR558-88 LL	4,700	4,900			1971								
8-8404-06	入浴介助用パンツ(ネイビー) CR558-88 3L	4,700	4,900			1971								
8-8626-01	流動食カップ 300mL 本体 オレンジ5個 8302	2,000	2,200			1865								
8-8626-02	流動食カップ 300mL 本体 ピンク5個 8302	2,000	2,200			1865								
8-8626-03	流動食カップ 300mL用 フタ オレンジ10枚 8302 オレンジ蓋	1,800	2,000			1865								
8-8626-04	流動食カップ 300mL用 フタ ピンク10枚 8302 ピンク蓋	1,800	2,000			1865								
8-8627-01	流動食カップ 850mL 本体 オレンジ5個 8300	3,700	4,100			1865								
8-8627-02	流動食カップ 850mL 本体 ピンク5個 8300	3,700	4,100			1865								
8-8627-03	流動食カップ 850mL用 フタ オレンジ10枚 8300用フタ	2,500	2,900			1865								
8-8627-04	流動食カップ 850mL用 フタ ピンク10枚 8300用フタ	2,500	2,900			1865								
8-8651-01	フレキシブルベッドネーム/引掛け式 (ピンク) FOB-P	1,000	1,080			1703								
8-8651-02	フレキシブルベッドネーム/引掛け式 (ブルー) FOB-B	1,000	1,080			1703								
8-8651-03	フレキシブルベッドネーム/引掛け式 (ピンク・ポケット付) FOBT-P	1,400	1,510			1703								
8-8651-04	フレキシブルベッドネーム/引掛け式 (ブルー・ポケット付) FOBT-B	1,400	1,510			1703								
8-8651-05	フレキシブルベッドネーム/引掛け式 (アイボリー) FOB-I	1,000	1,080			1703								
8-8651-06	フレキシブルベッドネーム/引掛け式 (アイボリー・ポケット付) FOBT-I	1,400	1,510			1703								
8-8795-01	ベダルベール スリムベダル 47L	3,520	4,050	2185	2185	499								
8-8795-02	ベダルベール スリムベダル 30L	2,860	3,290	2185	2185	499								
8-8795-03	ベダルベール スリムベダル 19.7L	2,530	2,910	2185	2185	499								
8-8795-04	ベダルベール スリムベダル 60L 60	5,280	6,070	2185	2185	499								
8-8922-01	リクラインニングチェアH NRC-01H	325,000	328,000			1276								
8-9002-02	衛立 ライトブルー 小型4枚組 450×100×1050mm×4枚 H032	32,000	36,000			610								
8-9002-03	衛立 サーマンピンク 小型4枚組 450×100×1050mm×4枚 H032	32,000	36,000			610								
8-9002-05	衛立 ライトブルー 大型4枚組 450×100×1450mm×4枚 H033	36,000	40,000			610								
8-9002-06	衛立 サーマンピンク 大型4枚組 450×100×1450mm×4枚 H033	36,000	40,000			610								
8-9012-01	角スツール グリーン KM-141N	12,200	12,600			645								
8-9012-02	角スツール ブルー KM-141N	12,200	12,600			645								
8-9907-21	点滴用リクラインニングチェア(トレンデレングル格位対応) 825×1000~1790×565~1200mm NRC-03TN	348,000	351,000			1276								
9-021-05	使い捨て式防じんマスク(緑気弁付き) 10枚 8822E-DS2	3,840	4,600	2200	2200									
9-021-55	使い捨て式防じんマスク(緑気弁付き) 10枚×10箱 8822E-DS2	33,000	39,700	2200	2200									
9-043-03	耳栓 発泡ポリマー 1箱入 311-1101	330	340	2330	2330									
9-043-13	耳栓(ケース販売) 発泡ポリマー 200箱入 No.3	58,000	58,800	2330	2330									
9-044-21	耳栓 コード無し 1箱 FEP-01	100	120	2329	2329	1220								
9-044-22	耳栓 コード付き 1箱 FEP-01C	150	200	2329	2329	1220								
9-044-31	耳栓 コード無し 200箱 FEP-01	18,000	20,600	2329	2329	1220								
9-044-32	耳栓 コード付き 100箱 FEP-01C	13,500	18,000	2329	2329	1220								
9-079-21	有機ガスモニター 3500PLUS	4,910	5,250	626	626									
9-1052-01	真空ビンセット(フッ素樹脂製) ON吸着タイプ F001-D-X	18,000	19,800	2580	2580									
9-1052-02	真空ビンセット(フッ素樹脂製) ONリリースタイプ F002-D-X	18,000	19,800	2580	2580									
9-1052-03	真空ビンセット(フッ素樹脂製) ONリリース・エアージャケットタイプ F003-D-X	20,000	22,200	2580	2580									
9-1052-04	テフロン製真空ビンセット用 吸引輪 No.101	4,400	5,070	2580	2580									
9-1052-05	テフロン製真空ビンセット用 吸引輪 No.100	4,400	5,070	2580	2580									
9-1052-26	真空ビンセット用吸着チップNo.1-PK	8,100	11,100	2580	2580									
9-1052-27	真空ビンセット用吸着チップNo.2-PK	8,100	11,100	2580	2580									
9-1052-28	真空ビンセット用吸着チップNo.3-PK	11,700	14,100	2580	2580									
9-1052-34	真空ビンセット用吸着チップNo.9-PK	11,700	14,100	2580	2580									
9-1052-50	PEEK製真空ビンセット用 吸着チップ 4インチ用 No.06-PK	6,800	9,750	2580	2580									
9-1052-51	PEEK製真空ビンセット用 吸着チップ 8インチ用 No.05-PK	12,700	16,400	2580	2580									
9-1336-01	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブラック FC-0149BL	40,000	50,000			1173								
9-1336-02	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブルー FC-0149B	40,000	50,000			1173								
9-1336-03	FC-0149P フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ピンク	40,000	50,000			1173								
9-1336-04	FC-0149R フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 レッド	40,000	50,000			1173								
9-1336-05	FC-0149S フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 シルバー	40,000	50,000			1173								
9-1337-01	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 420 ブラック FC-0150BL	40,000	50,000			1173								
9-1337-02	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブルー FC-0150B	40,000	50,000			1173								
9-1337-03	FC-0150P フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ピンク	40,000	50,000			1173								
9-1337-04	FC-0150R フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 レッド	40,000	50,000			1173								
9-1337-05	FC-0150S フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 シルバー	40,000	50,000			1173								
9-1338-01	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブラック FC-0151BL	45,000	55,000			1173								
9-1338-02	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブルー FC-0151B	45,000	55,000			1173								
9-1338-03	FC-0151P フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ピンク	45,000	55,000			1173								
9-1338-04	FC-0151R フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 レッド	45,000	55,000			1173								
9-1338-05	FC-0151S フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 シルバー	45,000	55,000			1173								
9-1339-01	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブルー FC-0152BL	45,000	55,000			1173								
9-1339-02	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブルー FC-0152B	45,000	55,000			1173								
9-1339-03	FC-0152P フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ピンク	45,000	55,000			1173								
9-1339-04	FC-0152R フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 レッド	45,000	55,000			1173								
9-1339-05	FC-0152S フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 シルバー	45,000	55,000			1173								
9-1340-01	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブラック FC-0153.5BL	50,000	60,000			1173								
9-1340-02	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブルー FC-0153.5B	50,000	60,000			1173								
9-1340-03	FC-0153P フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ピンク	50,000	60,000			1173								
9-1340-04	FC-0153R フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 レッド	50,000	60,000			1173								
9-1340-05	FC-0153S フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 シルバー	50,000	60,000			1173								
9-1341-01	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブラック FC-0154BL	50,000	60,000			1173								
9-1341-02	フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブラック FC-0154B	50,000	60,000			1173								
9-1341-03	FC-0154P フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ピンク	50,000	60,000			1173								
9-1341-04	FC-0154R フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 レッド	50,000	60,000			1173								
9-1341-05	FC-0154S フレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 シルバー	50,000	60,000			1173								
9-1532-31	メディカルソフトツール(患者用) プラムブルー TSMN-W24BL	43,900	47,500			642								
9-1532-32	メディカルソフトツール(患者用) アップルグリーン TSMN-W24BL	43,900	47,500			642								
9-1532-33	メディカルソフトツール(患者用) シトラスイエロー TSMN-W24BL	4												

2025年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025頁	サンクアスト2025頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	設備2024頁	アズピュア2025頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	産業産対策用品パンフ頁	ウェルビーイングパンフ頁	サイエンスカタログ頁
9-4001-22	使い捨て式防じんマスク(10枚入) 9322J+ DS2	5,050	6,070	2200	2200									
9-4001-62	使い捨て式防じんマスク(排気弁付き) 100枚 9322J+DS2	43,800	52,600	2200	2200									
9-5658-01	テフロン製真空ピンセット用 真空ポンプ No.803FV-30	39,500	44,600	2580	2580									
9-5658-02	テフロン製真空ピンセット用 真空ポンプ No.804FV-60	77,000	86,700	2580	2580									
9-5710-01	静電マット(ロールタイプ) 1m×10m×2mm グリーン	68,000	70,000	2547	2547									