

2025年4月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年5月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2025年5月1日

 **アズワン株式会社**

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
0-1778-01	目盛り万能壺(蓋無し) 125mL U-61	1,840	2,100			1545						
0-1778-02	目盛り万能壺(蓋無し) 250mL U-62	2,330	2,630			1545						
0-1778-03	目盛り万能壺(蓋無し) 500mL U-63	2,820	3,200			1545						
0-7588-11	カーテルプラグ 10個入 0260210	1,880	2,260			1896						
1-1029-01	ポリプロクリン・カプセル 70126-33-PK0005R	19,900	21,100	1478	1478							
1-1029-02	ポリプロクリン・カプセル 70126-33-PK0010R	19,900	21,100	1478	1478							
1-1029-04	ポリプロクリン・カプセル 70126-33-PK0050R	19,900	21,100	1478	1478							
1-1029-05	ポリプロクリン・カプセル 70126-33-PK0100R	19,900	21,100	1478	1478							
1-1033-01	コーンカウンターScan500 436000	1,850,000	1,700,000	1391	1391							
1-1033-02	コーンカウンターScan1200 437000	2,950,000	2,750,000	1391	1391		61					
1-1285-11	小型遠心機 EBA200	360,000	393,000	1282	1282							
1-140-01	ビベット バルク包装 1mL 1000本入 4010	54,200	56,910	1747	1747							
1-140-02	ビベット バルク包装 2mL 1000本入 4020	61,200	64,280	1747	1747							
1-140-03	ビベット バルク包装 5mL 500本入 4050	45,400	47,670	1747	1747							
1-140-04	ビベット バルク包装 10mL 500本入 4100	48,200	50,610	1747	1747							
1-140-05	ビベット バルク包装 25mL 200本入 4250	25,400	26,670	1747	1747							
1-140-06	ビベット バルク包装 50mL 100本入 4500	33,800	35,490	1747	1747							
1-141-01	ビベット 透明プラスチック個別包装 1mL 1000本入 4011	61,200	64,280	1747	1747							
1-141-02	ビベット 透明プラスチック個別包装 2mL 1000本入 4021	67,000	70,350	1747	1747							
1-141-03	ビベット 透明プラスチック個別包装 5mL 200本入 4051	20,600	21,630	1747	1747							
1-141-04	ビベット 透明プラスチック個別包装 10mL 200本入 4101	21,900	23,000	1747	1747							
1-141-05	ビベット 透明プラスチック個別包装 25mL 200本入 4251	29,100	30,560	1747	1747							
1-141-06	ビベット 透明プラスチック個別包装 50mL 100本入 4501	38,900	40,850	1747	1747							
1-1877-31	温度表示器 SK-EM-20	29,000	32,000	489	489							
1-1969-01	ミニザルト SRP φ4mm/0.45μm 1袋(50個入) 17820	9,000	9,300	1274	1274							
1-1969-02	ミニザルト SRP φ15mm/0.2μm 1袋(50個入) 17573	13,800	14,300	1274	1274							
1-1969-03	ミニザルト SRP φ15mm/0.45μm 1袋(50個入) 17574	13,800	14,300	1274	1274							
1-1969-04	ミニザルト SRP φ25mm/0.2μm 1袋(50個入) 17575	29,200	30,200	1274	1274							
1-1969-05	ミニザルト SRP φ25mm/0.45μm 1袋(50個入) 17576	28,800	29,700	1274	1274							
1-1969-06	ミニザルト SRP φ15mm/0.2μm 1袋(50個入) 17558	13,800	14,300	1274	1274							
1-1969-07	ミニザルト SRP φ15mm/0.45μm 1袋(50個入) 17559	13,800	14,300	1274	1274							
1-1970-01	吸引式フィルターホルダー レシーバー付付 16510	18,900	19,500	1253	1253							
1-1970-02	吸引式フィルターホルダー レシーバー付付付無し 16511	12,800	13,200	1253	1253							
1-1972-03	送液ポンプ用チューブ C-フレックス L/S16 06424-16	14,000	16,200	361	361							
1-1972-05	送液ポンプ用チューブ C-フレックス L/S17 06424-17	19,000	22,000	361	361							
1-1972-06	送液ポンプ用チューブ C-フレックス L/S18 06424-18	21,000	24,400	361	361							
1-1972-09	送液ポンプ用チューブ C-フレックス L/S35 06424-35	29,200	34,000	361	361							
1-1972-10	送液ポンプ用チューブ C-フレックス L/S36 06424-36	34,600	40,200	361	361							
1-1973-01	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-13	16,000	18,600	361	361							
1-1973-02	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-14	16,600	19,400	361	361							
1-1973-03	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-16	17,200	25,000	361	361							
1-1973-05	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-17	21,600	30,800	361	361							
1-1973-06	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-18	26,600	30,800	361	361							
1-1973-08	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-24	35,200	40,600	361	361							
1-1973-10	パーシロンA-60-Nチューブ(15M) 06404-36	52,400	60,600	361	361							
1-1975-03	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用 L/S16 06418-16	23,400	27,200	361	361							
1-1977-01	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S13 96400-13	20,400	23,600	361	361							
1-1977-02	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S14 96400-14	18,000	21,000	361	361							
1-1977-03	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S16 96400-16	21,200	24,600	361	361							
1-1977-04	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S25 96400-25	28,400	33,000	361	361							
1-1977-05	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S17 96400-17	29,000	33,800	361	361							
1-1977-06	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S18 96400-18	32,800	38,000	361	361							
1-1977-07	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S15 96400-15	29,200	34,000	361	361							
1-1977-08	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S24 96400-24	37,200	43,200	361	361							
1-1977-09	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S35 96400-35	46,800	54,200	361	361							
1-1977-10	送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化水素処理 L/S36 96400-36	51,200	59,000	361	361							
1-2424-01	ガラスボトムディッシュ(No.0ガラス貼付) φ10mm 1箱(10枚×10包入) P35G-0-10-C	38,000	48,000	1074	1074							
1-2424-02	ガラスボトムディッシュ(No.0ガラス貼付) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35G-0-14-C	38,000	48,000	1074	1074							
1-2424-03	ガラスボトムディッシュ(No.1ガラス貼付) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.0-14-C	43,300	57,500	1074	1074							
1-2424-04	ガラスボトムディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ10mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.5-10-C	37,500	48,000	1074	1074							
1-2424-05	ガラスボトムディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.5-14-C	37,500	48,000	1074	1074							
1-2424-06	ガラスボトムディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ20mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.5-20-C	49,800	68,100	1074	1074							
1-2424-07	ガラスボトムディッシュ(ポリ-オリジンコート) φ10mm 1箱(10枚×10包入) P35GC-0-10-C	49,800	64,000	1074	1074							
1-2424-08	ガラスボトムディッシュ(ポリ-オリジンコート) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35GC-0-14-C	49,800	64,000	1074	1074							
1-2424-10	ガラスボトムディッシュ(コーゲンコート) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35GC-0-14-C	51,800	70,400	1074	1074							
1-2479-01	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 0.5~10uL 8チャンネル 4080	76,700	83,200	1165	1165							
1-2479-02	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 5~50uL 8チャンネル 4081	76,700	83,200	1165	1165							
1-2479-03	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 20~200uL 8チャンネル 4082	76,700	83,200	1165	1165							
1-2479-04	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 50~300uL 8チャンネル 4083	76,700	83,200	1165	1165							
1-2479-05	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 0.5~10uL 12チャンネル 4084	100,900	110,000	1165	1165							
1-2479-06	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 5~50uL 12チャンネル 4085	100,900	110,000	1165	1165							
1-2479-07	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 20~200uL 12チャンネル 4086	100,900	110,000	1165	1165							
1-2479-08	マルチチャンネルビベーター(ラムダプラス) 50~300uL 12チャンネル 4087	100,900	110,000	1165	1165							
1-2479-11	マルチチャンネルビベーター用スタンド 4088	14,600	15,900	1165	1165							
1-2584-01	壁掛け式温度計 0~80℃ VB-100P	25,000	26,000	515	515							
1-2584-02	壁掛け式温度計 0~100℃ VB-100P	25,000	26,000	515	515							
1-2665-01	インラインフィルタ 1袋(2個入) KUB-1	5,280	6,330	2601	2601							
1-2705-01	テフロンコック 2方コック 13.5φ	1,540	5,390	1895	1895							
1-2705-02	テフロンコック 2方コック 14.5φ	1,920	5,880	1895	1895							
1-2705-03	テフロンコック 2方コック 16.5φ	2,420	5,930	1895	1895							
1-2705-04	テフロンコック 2方コック 18.5φ	3,050	7,910	1895	1895							
1-2705-05	テフロンコック 2方コック 21.5φ	4,630	11,100	1895	1895							
1-2706-02	テフロンコック 3方コック 14.5φ	2,000	6,500	1895	1895							
1-2706-03	テフロンコック 3方コック 16.5φ	2,750	6,500	1895	1895							
1-2706-04	テフロンコック 3方コック 18.5φ	3,080	8,400	1895	1895							
1-2851-11	光学式溶存酸素メーター (Seven2GoPro) スタンダードキット 30207971	306,800	312,800	577	577							
1-2851-12	光学式溶存酸素メーター (Seven2GoPro) フィールドキットタイプ 30207972	317,100	322,600	577	577							
1-2918-61	ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ TDC-160-DX	125,000	129,000	950	950							
1-2918-62	ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ TDC-300-DX	198,000	204,000	950	950							
1-2918-63	ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ TDC-500-DX	278,000	287,000	950	950							
1-2919-61	ドライキャビ 低湿度用(10~50%RH) TDCシリーズ P2タイプ TDC-160-PZ	150,000	155,000	950	950							
1-2919-62	ドライキャビ 低湿度用(10~50%RH) TDCシリーズ P2タイプ TDC-300-PZ	240,000	247,000	950	950							
1-2919-63	ドライキャビ 低湿度用(10~50%RH) TDCシリーズ P2タイプ TDC-500-PZ	319,000	329,000	950	950							
1-3344-01	サイフォンポンプ (カラフルポンプ) レッド BL-2	330	340	378	378							
1-3344-02	サイフォンポンプ (カラフルポンプ) イエロー BL-2	330	340	378	378							
1-3344-03	サイフォンポンプ (カラフルポンプ) グリーン BL-2	330	340	378	378							
1-3344-04	サイフォンポンプ (カラフルポンプ) ライトブルー BL-2	330	340	378	378							
1-3344-05	サイフォンポンプ (カラフルポンプ) グレー BL-2	330	340	378	378							
1-3344-11	サイフォンポンプ(カラフルポンプ)レッド10本セット	2,800	2,980	378	378							
1-3344-12	サイフォンポンプ(カラフルポンプ)イエロー 10本セット	2,800	2,980	378	378							
1-3344-13	サイフォンポンプ(カラフルポンプ)グリーン 10本セット	2,800	2,980	378	378							
1-3344-14	サイフォンポンプ(カラフルポンプ)ライトブルー 10本セット	2,800	2,980	378	378							
1-3344-15	サイフォンポンプ(カラフルポンプ)グレー 10本セット	2,800	2,980	378	378							
1-3344-16	サイフォンポンプ(カラフルポンプ)ブラック 10本セット	2,800	2,980	378	378							
1-387-01	活性炭カートリッジフィルター 46332-01 (SN)	6,140	12,000	1475	1475							
1-3966-01	ディスポーザブルネジ付試験管 φ13×100mm スポット付 1箱(1000本入) 99447-13	48,500	53,360									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ズ2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
1-3966-15	ディスボアサプルネジ付試験管 φ20×150mm スポット無し 1箱(500本入) 99449-20X	40,500	44,550	1766	1766							
1-3967-01	スクリューキャップ ラバー φ13用キャップ 1箱(1000個入) 99999-13	42,900	47,190	1766	1766							
1-3967-02	スクリューキャップ ラバー φ15用キャップ 1箱(1000個入) 99999-15	45,100	49,610	1766	1766							
1-3967-04	スクリューキャップ テフロン(R) φ13用キャップ 1箱(288個入) 9999-13	28,500	31,350	1766	1766							
1-3967-05	スクリューキャップ テフロン(R) φ15用キャップ 1箱(288個入) 9999-15	31,700	34,870	1766	1766							
1-3967-06	スクリューキャップ テフロン(R) φ18用キャップ 1箱(192個入) 9999-18	27,500	30,250	1766	1766							
1-3968-01	バズツールピペット 40×146mm 200本/箱×5箱 7095D-5X	9,700	13,500	1754	1754							
1-3968-02	バズツールピペット 115×229mm 200本/箱×5箱 7095D-9	10,900	15,100	1754	1754							
1-398-01	カートリッジフィルター PP 1um D-PPPY	1,930	2,040	1474	1474							
1-398-02	カートリッジフィルター PP 3um D-PPPA	1,930	2,040	1474	1474							
1-398-03	カートリッジフィルター PP 5um D-PPPB	1,930	2,040	1474	1474							
1-398-04	カートリッジフィルター PP 10um D-PPPC	1,930	2,040	1474	1474							
1-398-05	カートリッジフィルター PP 50um D-PPPL	1,930	2,040	1474	1474							
1-398-06	カートリッジフィルター PP 100um D-PPPV	1,900	2,000	1474	1474							
1-398-07	カートリッジフィルター コットン 1um D-CCSY	3,050	3,210	1474	1474							
1-398-09	カートリッジフィルター コットン 5um D-CCSB	3,050	3,210	1474	1474							
1-398-10	カートリッジフィルター コットン 10um D-CCSC	3,050	3,210	1474	1474							
1-398-11	カートリッジフィルター コットン 50um D-CCSL	3,040	3,200	1474	1474							
1-398-12	カートリッジフィルター コットン 100um D-CCSV	3,050	3,210	1474	1474							
1-398-13	カートリッジフィルター PP 25um D-PPPF	1,930	2,040	1474	1474							
1-398-14	カートリッジフィルター PP 75um D-PPPG	1,930	2,040	1474	1474							
1-4979-01	バキュームクリナー Sp-1510-100V	137,000	144,000	2170	2170							
1-4993-01	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 25mL 51395-25	2,360	2,600	1586	1586	856						
1-4993-02	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 50mL 51395-50	2,360	2,600	1586	1586	856						
1-4993-03	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 100mL 51395-100	2,810	3,160	1586	1586	856						
1-4993-04	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 250mL 51395-250	3,430	3,770	1586	1586	856						
1-4993-05	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 500mL 51395-500	3,930	4,320	1586	1586	856						
1-4993-06	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 1000mL 51395-1L	5,730	6,310	1586	1586	856						
1-4993-07	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 2000mL 51395-2L	12,130	13,340	1586	1586	856						
1-4993-08	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 5000mL 51395-5L	44,550	49,010	1586	1586							
1-4993-09	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 遮光 10000mL 51395-10L	58,100	63,800	1586	1586							
1-4994-01	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 25mL 1395-25	1,210	1,340	1586	1586							
1-4994-02	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 50mL 1395-50	1,210	1,340	1586	1586							
1-4994-03	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 100mL 1395-100	1,210	1,340	1586	1586							
1-4994-04	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 250mL 1395-250	1,400	1,540	1586	1586							
1-4994-05	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 500mL 1395-500	2,050	2,260	1586	1586							
1-4994-06	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 1000mL 1395-1L	2,790	3,070	1586	1586							
1-4994-07	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 2000mL 1395-2L	8,860	9,750	1586	1586							
1-4994-08	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 5000mL 1395-5L	19,400	21,340	1586	1586							
1-4994-09	メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) 透明 10000mL 1395-10L	45,900	50,490	1586	1586							
1-4995-01	メディウム瓶交換キャップ オレンジ GL-32 1395-32LTC	300	340	1586	1586							
1-4995-02	メディウム瓶交換キャップ オレンジ GL-45 1395-45LTC	300	340	1586	1586							
1-4995-03	メディウム瓶交換キャップ 口元シールリング GL-32 1395-32LTR	150	170	1586	1586							
1-4995-04	メディウム瓶交換キャップ 口元シールリング GL-45 1395-45LTR	150	170	1586	1586							
1-4995-05	メディウム瓶交換キャップ 赤 GL-32 1395-32HTC	760	860	1586	1586							
1-4995-06	メディウム瓶交換キャップ 赤 GL-45 1395-45HTC	1,140	1,260	1586	1586							
1-5072-11	送液ポンプ(可変ポンプ) 07555-10	280,400	324,000	359	359							
1-5072-12	送液ポンプ(可変ポンプ) 07555-00	280,400	324,000	359	359							
1-5076-12	イージーロードポンプヘッド ステレス 07514-12	109,600	128,400	361	361							
1-5100-16	ポータブルpHメーター(Seven)用pH電極 InLab Pure Pro-ISM 51344172	90,500	93,300	560	560							
1-5101-01	pHメータ(Seven)用pH電極 InLab Routine Pro 51343054	52,300	53,900	560	560							
1-5101-04	pHメータ(Seven)用pH電極 InLab Expert Pro 51343101	49,400	50,900	560	560							
1-5101-32	ポータブルpHメーター BNCマルチピンケーブル 30281896	16,500	17,000	560	560							
1-5102-01	pHメータ用標準液 pH7.00 20mL×30袋入 51302047	16,500	17,000	560	560							
1-5102-02	pHメータ用標準液 pH4.01 20mL×30袋入 51302069	16,500	17,000	560	560							
1-5102-03	pHメータ用標準液 pH9.21 20mL×30袋入 51302070	16,500	17,000	560	560							
1-5102-04	pHメータ用標準液 pH4.01・7.00・9.21 各20mL×10袋入 51302068	16,500	17,000	560	560							
1-5102-05	pHメータ用標準液 pH4.006 250mL 51350052	6,900	7,200	560	560							
1-5102-06	pHメータ用標準液 pH6.865 250mL 51350054	6,900	7,200	560	560							
1-5102-07	pHメータ用標準液 pH9.180 250mL 51350056	6,900	7,200	560	560							
1-5588-01	エアガン CAGN-14	15,400	18,480	2601	2601							
1-5588-02	交換用ロングノズル CAGN-LN-140	1,980	2,570	2601	2601							
1-5663-21	水分チェッカー 多用タイプ SK-960A TYPE1	38,900	39,900	711	711							
1-5663-31	水分チェッカー 肉厚の薄い内部測定用 SK-960A TYPE2	47,100	48,100	711	711							
1-5663-32	水分チェッカー 肉厚の厚い内部測定用 SK-960A TYPE3	48,200	49,200	711	711							
1-5663-33	水分チェッカー 柔らかい試料(土壌等)の内部測定用 SK-960A TYPE4	50,200	51,200	711	711							
1-5663-34	水分チェッカー 測定毎に厚さが違う試料用 クリップタイプ SK-960A TYPE5	53,700	54,700	711	711							
1-5710-11	恒温振盪水槽 T-3S	245,000	265,000	108	108							
1-580-01	卓上除塵台 VAM-1型	117,000	155,000	462	462						179	
1-580-02	卓上除塵台 VAM-2型	93,000	126,000	462	462							
1-610-01	赤液棒状温度計 -100~50℃ 0340-00	5,120	5,490	515	515	393						534
1-610-02	赤液棒状温度計 -80~50℃ 0335-00	3,560	3,910	515	515	393						534
1-610-03	赤液棒状温度計 -70~50℃ 0320-00	2,650	2,990	515	515	393						534
1-610-05	赤液棒状温度計 -50~50℃ 0260-00	1,500	1,560	515	515	393						534
1-610-06	赤液棒状温度計 -40~50℃ 0330-00	1,470	1,820	515	515	393						534
1-610-07	赤液棒状温度計 -30~105℃ 0315-00	800	840	515	515	393						534
1-610-08	赤液棒状温度計 -30~50℃ 0240-00	770	820	515	515	393						534
1-610-09	赤液棒状温度計 -20~100℃ 0125-00	390	410	515	515	393						534
1-610-10	赤液棒状温度計 -20~105℃ 0140-00	680	720	515	515	393						534
1-610-11	赤液棒状温度計 -20~50℃ 0230-00	640	670	515	515	393						534
1-610-12	赤液棒状温度計 -5~105℃ 0120-00	590	630	515	515	393						534
1-610-13	赤液棒状温度計 0~50℃ 0220-00	580	620	515	515	393						534
1-610-14	赤液棒状温度計 0~100℃ 0110-00	400	430	515	515	393						534
1-610-15	赤液棒状温度計 0~150℃ 0280-00	950	1,000	515	515	393						534
1-610-16	赤液棒状温度計 0~200℃ 0290-00	950	990	515	515	393						534
1-6139-01	PPエアガンセット CAGN-P-14	14,190	17,020	2600	2600							
1-6139-11	PPエアガン PPコイルホース HOSE-P-1	14,080	16,890	2600	2600							
1-6139-12	PPエアガン PPプッシュング (R3/8) BZ03-02M	1,870	2,240	2600	2600							
1-6139-13	PPエアガン PPプッシュング (R1/2) BZ04-02M	2,200	2,640	2600	2600							
1-615-03	小型 自記湿度計(クォーツ時計) 7008-10	65,000	66,000	548	548							394
1-615-13	小型 自記湿度計(クォーツ時計)用記録紙 55枚入 7008-62	4,000	5,000	548	548							394
1-619-01	温湿度記録計用 カートリッジペン(紫) SK051-079 No. 3709	3,000	3,300	548	548							394
1-619-02	温湿度記録計用 カートリッジペン(赤) SK051-079 No. 3710	3,000	3,300	548	548							394
1-619-51	温湿度記録計用 カートリッジペン紫・12本入 SK051-079 No. 3054	24,600	27,000	548	548							394
1-619-52	温湿度記録計用 カートリッジペン赤・12本入 SK051-079 No. 3055	24,600	27,000	548	548							394
1-6280-11	エアフィルター 2個入 KIC-18	7,700	9,240	-	-							
1-6280-12	エアフィルター 2個入 KIC-16	7,700	9,240	-	-							
1-6280-13	エアフィルター 2個入 KIC-14	7,700	9,240	-	-							
1-6333-01	ミニコック φ6 外径φ6mm	2,340	4,680	613	613							
1-6333-02	ミニコック φ8 外径φ8mm	2,550	4,870	613	613							
1-6415-01	アネロイド気圧計 SBR151	26,100	49,700	658	658							393
1-6415-12	アネロイド気圧計 SBR121	19,000	37,500	658	658							393
1-7116-07	トールピーカー(目安目盛付き) 2L TB-2L-SCI	9,000	9,900	1715	1715							457
1-7116-08	トールピーカー(目安目盛付き) 3L TB-3L-SCI	10,500	11,550	1715	1715							457
1-7117-01	コニカルピーカー 50mL CB-50-SCI	840	930	1715	1715							457
1-7117-06	コニカルピーカー 1L CB-1L-SCI	3,830	4,220	1715	1715							457
1-7117-07	コニカルピーカー 2L CB-2L-SCI	9,500	10,450	1715	1715							

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
Z-2066-03	ストレージボトル 丸型 500mL 1箱 (24個入) 430282	25,100	27,800	1096	1096							
Z-2066-04	ストレージボトル 丸型 1000mL 1箱 (24個入) 430518	29,300	32,400	1096	1096							
Z-2067-02	ストレージボトル 角型 250mL 1箱 (24個入) 431431	20,500	21,100	1096	1096							
Z-2067-03	ストレージボトル 角型 500mL 1箱 (24個入) 431432	28,700	29,600	1096	1096							
Z-2671-01	恒温水槽 44L T-105	276,000	298,000				59					
Z-2671-02	恒温水槽 80L T-105Be	390,000	450,000				59					
Z-2671-11	恒温水槽T-105用フタ	14,000	15,000				59					
Z-3090-11	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) SKKL-B 2x	35,500	39,000	798	798							
Z-3090-12	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) SKKL-B 4x	48,500	51,000	798	798							
Z-3090-13	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) SKKL-B 6x	64,000	67,200	798	798							
Z-3090-14	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) SKKL-B 8x	80,500	83,400	798	798							
Z-3090-15	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) SKKL-B 10x	95,000	98,400	798	798							
Z-3091-11	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) ENVL-B 2x	47,000	51,700	798	798							
Z-3091-12	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) ENVL-B 4x	60,000	63,000	798	798							
Z-3091-13	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) ENVL-B 6x	69,000	72,500	798	798							
Z-3091-14	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) ENVL-B 8x	83,500	86,500	798	798							
Z-3091-15	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) ENVL-B 10x	98,000	101,500	798	798							
Z-3091-27	LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) 2倍 MGL-B 2XAR	82,000	90,200	798	798							
Z-3094-11	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) SKKL-F 2x	42,000	46,200	798	798							
Z-3094-12	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) SKKL-F 4x	54,000	56,700	798	798							
Z-3094-13	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) SKKL-F 6x	70,000	73,500	798	798							
Z-3094-14	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) SKKL-F 8x	86,500	89,600	798	798							
Z-3094-15	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) SKKL-F 10x	100,000	103,500	798	798							
Z-3095-11	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) ENVL-F 2x	55,000	60,500	798	798							
Z-3095-12	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) ENVL-F 4x	68,500	72,000	798	798							
Z-3095-13	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) ENVL-F 6x	77,000	80,900	798	798							
Z-3095-14	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) ENVL-F 8x	90,500	93,700	798	798							
Z-3095-15	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) ENVL-F 10x	106,000	109,800	798	798							
Z-3095-27	LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付式) 2倍 MGL-F 2XAR	99,000	108,900	798	798							
Z-3096-01	照明拡大鏡用レンズ 交換レンズシステム2x	16,500	18,200	798	798							
Z-3096-02	照明拡大鏡用レンズ 交換レンズシステム4x	30,500	32,100	798	798							
Z-3096-03	照明拡大鏡用レンズ 交換レンズシステム6x	43,000	45,200	798	798							
Z-3096-04	照明拡大鏡用レンズ 交換レンズシステム8x	64,500	66,800	798	798							
Z-3096-05	照明拡大鏡用レンズ 交換レンズシステム10x	76,000	78,700	798	798							
Z-339-11	フッ素コーティングアルミハット 1号 309×373×43mm	10,500	10,700	1652	1652							
Z-339-12	フッ素コーティングアルミハット 2号 274×350×37mm	12,100	12,300	1652	1652							
Z-339-13	フッ素コーティングアルミハット 3号 240×310×36mm	9,900	10,200	1652	1652							
Z-339-17	フッ素コーティングアルミハット 深1号 386×567×61mm	30,000	30,500	1652	1652							
Z-339-18	フッ素コーティングアルミハット 深2号 355×506×61mm	25,800	26,200	1652	1652							
Z-339-19	フッ素コーティングアルミハット 深3号 312×417×56mm	18,600	19,300	1652	1652							
Z-3611-03	435055 Scan 50 Pro	250,000	270,000	1390	1390							
Z-3611-04	435050 Scan 50	185,000	195,000	1390	1390		60					
Z-4591-01	電子ピペッター(プロラインMidI Plus) 710931	50,000	51,400	1207	1207							
Z-5063-11	フレンドチップ 0.1~10μL 1000本入 OK-ETS-UT	2,620	2,900	1179	1179							
Z-5063-12	フレンドチップ 2~200μL 1000本入 OK-ETS-SG	2,200	2,420	1179	1179							
Z-5063-13	フレンドチップ 100~1000μL 1000本入 OK-ETS-LG	2,840	3,120	1179	1179							
Z-5063-14	フレンドチップ 0.1~10μL 96本/トレイ×10トレイ OK-ETS-JUTW	5,140	5,660	1179	1179							
Z-5063-15	フレンドチップ 2~200μL 96本/トレイ×5トレイ×2箱 OK-ETS-JSG	4,520	4,980	1179	1179							
Z-5063-16	フレンドチップ 100~1000μL 96本/トレイ×5トレイ×2箱 OK-ETS-JLG	5,560	6,120	1179	1179							
Z-5063-27	フレンドチップ用ラック 0.1~10μL用 5個入 OK-ETS-10UTRK	7,360	8,100	1179	1179							
Z-5063-28	フレンドチップ用ラック 2~200μL用 5個入 OK-ETS-200SGRK	7,360	8,100	1179	1179							
Z-5063-29	フレンドチップ用ラック 100~1000μL用 5個入 OK-ETS-1000LGRK	7,360	8,100	1179	1179							
Z-5322-01	ミニザルト 50個入 0.2um 青 S6534 FMSK	18,000	18,600	1275	1275							
Z-5322-02	ミニザルト 50個入 0.45um 黄 S6555 FMSK	18,000	18,600	1275	1275							
Z-5322-03	ミニザルト 50個入 1.2um 17593 K	18,000	18,600	1275	1275							
Z-5322-04	ミニザルト 50個入 5um 57594 FMSK	18,000	18,600	1275	1275							
Z-5323-01	ミニザルト(R) RC15-AC 50個入 0.2um 17761 ACK	15,000	15,500	1274	1274							
Z-5324-01	ミニザルト プラス 50個入 0.2um 青 17823 K	35,420	36,500	1274	1274							
Z-5324-02	ミニザルト プラス 50個入 0.45um 黄 17829 K	35,420	36,500	1274	1274							
Z-5433-21	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-2	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5433-22	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-10	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5433-23	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-20	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5433-24	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-100	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5433-25	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-200	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5433-26	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-1000	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5433-27	ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-5000	21,900	24,200	1149	1149							
Z-5627-01	ミニザルト(R) RC4 50個入 0.45um 17822 K	8,000	8,300	1274	1274							
Z-5628-01	ミニザルト(R) RC15 50個入 0.2um 17761 K	11,600	12,000	1274	1274							
Z-5628-02	ミニザルト(R) RC15 50個入 0.45um 17762 K	11,600	12,000	1274	1274							
Z-5732-01	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 3,000MWCO/12本入 VS2091	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-02	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 3,000MWCO/48本入 VS2092	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-03	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 5,000MWCO/12本入 VS2011	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-04	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 5,000MWCO/48本入 VS2012	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-05	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 10,000MWCO/12本入 VS2001	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-06	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 10,000MWCO/48本入 VS2002	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-07	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 30,000MWCO/12本入 VS2021	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-08	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 30,000MWCO/48本入 VS2022	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-09	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 50,000MWCO/12本入 VS2031	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-10	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 50,000MWCO/48本入 VS2032	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-11	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 100,000MWCO/12本入 VS2041	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-12	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 100,000MWCO/48本入 VS2042	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-13	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 300,000MWCO/12本入 VS2051	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-14	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 300,000MWCO/48本入 VS2052	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-15	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 1,000,000MWCO/12本入 VS2061	23,800	24,600	1260	1260							
Z-5732-16	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 1,000,000MWCO/48本入 VS2062	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5732-18	連心濃縮器(ピバスピン)(R)20 0.2um/48本入 VS2072	74,000	76,300	1260	1260							
Z-5733-01	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 5,000MWCO/25本入 VS0611	32,800	33,800	1260	1260							
Z-5733-02	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 5,000MWCO/100本入 VS0612	100,000	103,000	1260	1260							
Z-5733-03	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 10,000MWCO/25本入 VS0601	32,800	33,800	1260	1260							
Z-5733-04	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 10,000MWCO/100本入 VS0602	100,000	103,000	1260	1260							
Z-5733-05	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 30,000MWCO/25本入 VS0621	32,800	33,800	1260	1260							
Z-5733-06	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 30,000MWCO/100本入 VS0622	100,000	103,000	1260	1260							
Z-5733-07	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 50,000MWCO/25本入 VS0631	32,800	33,800	1260	1260							
Z-5733-08	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 50,000MWCO/100本入 VS0632	100,000	103,000	1260	1260							
Z-5733-09	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 100,000MWCO/25本入 VS0641	32,800	33,800	1260	1260							
Z-5733-10	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 100,000MWCO/100本入 VS0642	100,000	103,000	1260	1260							
Z-5733-12	連心濃縮器(ピバスピン)(R) 6 0.2um/100本入 VS0672	100,000	103,000	1260	1260							
Z-5738-01	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(PES) 5,000MWCO VF20P1	78,000	80,300	1258	1258							
Z-5738-02	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(PES) 10,000MWCO VF20P0	78,000	80,300	1258	1258							
Z-5738-03	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(PES) 30,000MWCO VF20P2	78,000	80,300	1258	1258							
Z-5738-04	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(PES) 50,000MWCO VF20P3	78,000	80,300	1258	1258							
Z-5738-05	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(PES) 100,000MWCO VF20P4	78,000	80,300	1258	1258							
Z-5738-06	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(PES) 0.2um VF20P7	78,000	80,300	1258	1258							
Z-5738-17	クロスフロー濃縮(ピパフロー)(R)200フリップフローろ過(ハードゾルト) 100,000MWCO VF20H4	78,000	80,300	1258	1258							
Z-7594-31	防水デジタル温度計 交換用本体ビニールカバー 8078-90	700	780	478	478							
Z-7768-21	LED表面キズ検査照明 パーライトII											

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
2-8203-08	高純度アルミナボール φ10mm AL9-10	7,900	8,000	309	309							
2-8203-09	高純度アルミナボール φ15mm AL9-15	6,600	6,700	309	309							
2-8203-10	高純度アルミナボール φ20mm AL9-20	6,600	6,700	309	309							
2-8203-12	高純度アルミナボール φ1.5mm AL9-1.5	16,300	16,400	309	309							
2-8203-13	高純度アルミナボール φ0.2mm AL9-0.2	35,000	35,100	309	309							
2-8203-14	高純度アルミナボール φ4mm AL9-4	12,400	12,500	309	309							
2-8203-15	高純度アルミナボール φ6mm AL9-6	10,100	10,200	309	309							
2-8352-01	フィルトレーション装置 1706542	210,000	220,000	1298	1298							
2-8352-02	フィルトレーション装置 1706545	210,000	220,000	1298	1298							
2-8934-01	牛乳用メスベペット 2.2mL 中間目盛 N-045	750	780	1753	1753		43					
2-9425-05	ビーカー PYREX(R) 100mL 1000-100	440	500	1716	1716							
2-9425-06	ビーカー PYREX(R) 150mL 1000-150	480	550	1716	1716							
2-9425-07	ビーカー PYREX(R) 250mL 1000-250	510	570	1716	1716							
2-9425-08	ビーカー PYREX(R) 400mL 1000-400	610	670	1716	1716							
2-9425-09	ビーカー PYREX(R) 600mL 1000-600	920	1,040	1716	1716							
2-9425-10	ビーカー PYREX(R) 800mL 1000-800	1,270	1,430	1716	1716							
2-9425-11	ビーカー PYREX(R) 1000mL 1000-1L	1,780	2,000	1716	1716							
2-9425-13	ビーカー PYREX(R) 2000mL 1000-2L	4,320	4,870	1716	1716							
2-9425-14	ビーカー PYREX(R) 3000mL 1000-3L	6,850	7,710	1716	1716							
2-9425-15	ビーカー PYREX(R) 4000mL 1000-4L	11,780	13,300	1716	1716							
2-9425-16	ビーカー PYREX(R) 100mL 1000J-100	420	480	1716	1716							
2-9425-17	ビーカー PYREX(R) 200mL 1000J-200	490	550	1716	1716							
2-9425-18	ビーカー PYREX(R) 300mL 1000J-300	590	670	1716	1716							
2-9425-19	ビーカー PYREX(R) 500mL 1000J-500	880	1,000	1716	1716							
2-9425-21	ビーカー PYREX 10mL 1000J-10	600	680	1716	1716							
2-9425-22	ビーカー PYREX 20mL 1000J-20	600	680	1716	1716							
2-9425-23	ビーカー PYREX 30mL 1000J-30	600	680	-	-							
2-9425-24	ビーカー PYREX 50mL 1000J-50	480	550	1716	1716							
2-9427-01	トールビーカー PYREX(R) 1060-100	700	790	1716	1716							
2-9427-02	トールビーカー PYREX(R) 1060-200	730	830	1716	1716							
2-9427-03	トールビーカー PYREX(R) 1060-300	850	940	1716	1716							
2-9427-04	トールビーカー PYREX(R) 1060-400	1,040	1,180	1716	1716							
2-9427-05	トールビーカー PYREX(R) 1060-500	1,220	1,370	1716	1716							
2-9427-06	トールビーカー PYREX(R) 1060-600	1,450	1,630	1716	1716							
2-9427-07	トールビーカー PYREX(R) 1060-1L	3,040	3,420	1716	1716							
2-9430-01	三角フラスコ 10mL 4980-10	920	1,040	1669	1669							
2-9430-02	三角フラスコ 25mL 4980-25	910	1,000	1669	1669							
2-9430-03	三角フラスコ 50mL 4980-50	700	790	1669	1669							
2-9430-04	三角フラスコ 125mL 4980-125	700	790	1669	1669							
2-9430-05	三角フラスコ 250mL 4980-250	730	830	1669	1669							
2-9430-06	三角フラスコ 300mL 4980-300	870	960	1669	1669							
2-9430-07	三角フラスコ 500mL 4980-500	1,270	1,430	1669	1669							
2-9430-08	三角フラスコ 1000mL 4980-1L	2,040	2,300	1669	1669							
2-9430-09	三角フラスコ 2000mL 4980-2L	6,350	7,140	1669	1669							
2-9430-10	三角フラスコ 4000mL 4980-4L	10,400	11,700	1669	1669							
2-9430-11	三角フラスコ 6000mL 4980-6L	22,280	25,100	1669	1669							
2-9441-01	結晶皿 3140-70	940	1,060	1711	1711							
2-9441-02	結晶皿 3140-80	950	1,070	1711	1711							
2-9441-03	結晶皿 3140-90	1,010	1,140	1711	1711							
2-9441-04	結晶皿 3140-100	1,030	1,140	1711	1711							
2-9441-05	結晶皿 3140-125	1,140	1,290	1711	1711							
2-9441-06	結晶皿 3140-150	1,270	1,430	1711	1711							
2-9441-07	結晶皿 3140-170	1,530	1,730	1711	1711							
2-9441-08	結晶皿 3140-190	1,790	2,020	1711	1711							
2-9442-01	ペトリ皿 PYREX(R) φ60×15mm 3160-60	1,270	1,430	1089	1089							
2-9443-01	ペトリ皿 PYREX(R) φ100×10mm 3160-100	1,150	1,300	1089	1089							
2-9444-01	ペトリ皿 PYREX(R) φ100×15mm 3160-101	1,150	1,300	1089	1089							
2-9445-01	ペトリ皿 PYREX(R) φ100×20mm 3160-102	1,390	1,570	1089	1089							
2-9446-01	ペトリ皿 PYREX(R) φ150×15mm 3160-150	3,640	4,100	1089	1089							
2-9447-01	ペトリ皿 PYREX(R) φ150×20mm 3160-152	1,910	2,100	1089	1089							
2-9450-32	試験管(リム付き) PYREX(R) 3mL 1箱(720本入) 9800-10	31,680	34,560	1760	1760							
2-9450-33	試験管(リム付き) PYREX(R) 5mL 1箱(720本入) 9800-12	48,960	55,200	1760	1760							
2-9450-34	試験管(リム付き) PYREX(R) 9mL 1箱(720本入) 9800-13	39,600	43,920	1760	1760							
2-9450-35	試験管(リム付き) PYREX(R) 14mL 1箱(720本入) 9800-15	41,760	46,080	1760	1760							
2-9450-36	試験管(リム付き) PYREX(R) 20mL 1箱(576本入) 9800-16	46,080	51,840	1760	1760							
2-9450-39	試験管(リム付き) PYREX(R) 27mL 1箱(576本入) 9800-18	66,240	72,000	1760	1760							
2-9450-40	試験管(リム付き) PYREX(R) 34mL 1箱(576本入) 9800-20	95,040	103,680	1760	1760							
2-9450-42	試験管(リム付き) PYREX(R) 55mL 1箱(288本入) 9800-25	63,360	69,120	1760	1760							
2-9450-43	試験管(リム付き) PYREX(R) 70mL 1箱(192本入) 9800-25X	42,240	46,080	1760	1760							
2-9451-31	試験管(リム無し) PYREX(R) 0.5mL 1箱(720本入) 9820-6	28,800	32,400	1760	1760							
2-9451-32	試験管(リム無し) PYREX(R) 3mL 1箱(720本入) 9820-10	31,680	36,000	1760	1760							
2-9451-33	試験管(リム無し) PYREX(R) 5mL 1箱(720本入) 9820-12	37,440	44,000	1760	1760							
2-9451-34	試験管(リム無し) PYREX(R) 9mL 1箱(720本入) 9820-13	38,160	43,200	1760	1760							
2-9451-36	試験管(リム無し) PYREX(R) 11mL 1箱(576本入) 9820-16	43,200	48,960	1760	1760							
2-9451-37	試験管(リム無し) PYREX(R) 15mL 1箱(576本入) 9820-16X	43,200	48,960	1760	1760							
2-9451-38	試験管(リム無し) PYREX(R) 20mL 1箱(576本入) 9820-16XX	43,200	48,960	1760	1760							
2-9451-39	試験管(リム無し) PYREX(R) 27mL 1箱(576本入) 9820-18	43,200	48,960	1760	1760							
2-9451-40	試験管(リム無し) PYREX(R) 34mL 1箱(576本入) 9820-20	100,800	125,000	1760	1760							
2-9451-42	試験管(リム無し) PYREX(R) 55mL 1箱(288本入) 9820-25	63,360	69,120	1760	1760							
2-9451-43	試験管(リム無し) PYREX(R) 70mL 1箱(192本入) 9820-25X	42,240	46,080	1760	1760							
2-9451-44	試験管(リム無し) PYREX(R) 50mL 1ケース(432本入) 9820-22	77,760	98,000	1760	1760							
2-9471-01	メスシリンダー PYREX(R) 10mL 3022-10	1,030	1,140	1734	1734							
2-9471-02	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 25mL 3022-25	1,530	1,680	1734	1734							
2-9471-03	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 50mL 3022-50	1,640	1,850	1734	1734							
2-9471-04	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 100mL 3022-100	1,780	2,010	1734	1734							
2-9471-05	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 250mL 3022-250	3,040	3,420	1734	1734							
2-9471-06	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 500mL 3022-500	4,070	4,580	1734	1734							
2-9471-07	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 1000mL 3022-1L	8,900	10,100	1734	1734							
2-9471-08	メスシリンダー PYREX(R) バンパー付き 2000mL 3022-2L	12,130	13,340	1734	1734							
2-9474-01	メスフラスコ CLassA 白 1mL 5640-1	1,530	1,730	1730	1730							
2-9474-02	メスフラスコ CLassA 白 2mL 5640-2	1,530	1,730	1730	1730							
2-9474-03	メスフラスコ CLassA 白 5mL 5640-5	1,780	2,010	1730	1730							
2-9474-04	メスフラスコ CLassA 白 10mL 5640-10	1,780	2,010	1730	1730							
2-9474-05	メスフラスコ CLassA 白 25mL 5640-25	1,780	2,010	1730	1730							
2-9474-06	メスフラスコ CLassA 白 50mL 5640-50	1,780	2,010	1730	1730							
2-9474-07	メスフラスコ CLassA 白 100mL 5640-100	1,850	2,040	1730	1730							
2-9474-08	メスフラスコ CLassA 白 200mL 5640-200	2,550	2,810	1730	1730							
2-9474-09	メスフラスコ CLassA 白 250mL 5640-250	3,830	4,310	1730	1730							
2-9474-10	メスフラスコ CLassA 白 500mL 5640-500	3,320	3,740	1730	1730							
2-9474-11	メスフラスコ CLassA 白 1000mL 5640-1L	4,090	4,600	1730	1730							
2-9474-12	メスフラスコ CLassA 白 2000mL 5640-2L	7,650	8,610	1730	1730							
2-9474-13	メスフラスコ CLassA 白 3000mL 5640-3L	31,900	35,090	1730	1730							
2-9474-14	メスフラスコ CLassA 白 4000mL 5640-4L	38,300	42,130	1730	1730							
2-9474-15	メスフラスコ CLassA 白 5000mL 5640-5L	48,500	53,350	1730	1730							
2-9474-16	メスフラスコ CLassA 白 6000mL 5640-6L	56,700	62,370	1730	1730							
2-9475-04	メスフラスコ CLassA 茶 10mL 55640-10	2,790	3,410	1730	1730							
2-9475-05	メスフラスコ CLassA 茶 25mL 55640-25	2,910	3,560	1730	1730							

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナピス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナピ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
2-9837-03	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 10,000MWCO/12個入 VS15T01	22,800	23,500	1261	1261							
2-9837-04	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 30,000MWCO/12個入 VS15T21	22,800	23,500	1261	1261							
2-9837-05	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 50,000MWCO/12個入 VS15T31	22,800	23,500	1261	1261							
2-9837-06	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 100,000MWCO/12個入 VS15T41	22,800	23,500	1261	1261							
2-9837-11	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 3,000MWCO/48個入 VS15T92	72,000	74,200	1261	1261							
2-9837-12	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 5,000MWCO/48個入 VS15T12	72,000	74,200	1261	1261							
2-9837-13	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 10,000MWCO/48個入 VS15T02	72,000	74,200	1261	1261							
2-9837-14	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 30,000MWCO/48個入 VS15T22	72,000	74,200	1261	1261							
2-9837-15	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 50,000MWCO/48個入 VS15T32	72,000	74,200	1261	1261							
2-9837-16	遠心濃縮器(ビハスピン(R)ターボ15) 100,000MWCO/48個入 VS15T42	72,000	74,200	1261	1261							
2-9863-01	スピナーフラスコ4500-125	69,700	76,670	1093	1093							
2-9863-02	スピナーフラスコ4500-250	72,200	79,420	1093	1093							
2-9863-03	スピナーフラスコ4500-500	90,300	99,330	1093	1093							
2-9863-04	スピナーフラスコ4500-1L	95,200	104,720	1093	1093							
2-9863-05	スピナーフラスコ4500-3L	208,600	229,460	1093	1093							
2-9863-06	スピナーフラスコ4500-6L	225,000	247,500	1093	1093							
2-9863-07	スピナーフラスコ4500-8L	271,000	298,100	1093	1093							
3-1462-11	エアージャワー(床なし) 高級型 AAS-8017AMR	1,940,000	2,100,000					356				
3-1462-12	エアージャワー(床なし) 標準型 EAS-8017AMR	1,660,000	1,740,000					356				
3-1662-01	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S13 06509-13	13,800	16,000	361	361							
3-1662-02	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S14 06509-14	16,200	18,600	361	361							
3-1662-03	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S16 06509-16	23,400	27,200	361	361							
3-1662-04	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S25 06509-25	32,200	37,400	361	361							
3-1662-05	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S17 06509-17	37,800	43,800	361	361							
3-1662-06	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S18 06509-18	50,600	58,600	361	361							
3-1662-07	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S15 06509-15	43,800	50,800	361	361							
3-1662-08	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S24 06509-24	56,800	65,600	361	361							
3-1662-09	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S35 06509-35	68,600	79,200	361	361							
3-1662-10	送液ポンプ用チューブ タイゴンE-ラポ L/S36 06509-36	66,200	76,600	361	361							
3-1681-04	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 10mL 5680-10	1,900	2,140	1730	1730							
3-1681-05	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 25mL 5680-25	1,900	2,090	1730	1730							
3-1681-06	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 50mL 5680-50	1,900	2,090	1730	1730							
3-1681-07	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 100mL 5680-100	2,430	2,670	1730	1730							
3-1681-08	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 200mL 5680-200	3,180	3,500	1730	1730							
3-1681-09	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 250mL 5680-250	3,310	4,050	1730	1730							
3-1681-10	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 500mL 5680-500	4,190	4,610	1730	1730							
3-1681-11	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 1000mL 5680-1L	4,740	5,210	1730	1730							
3-1681-12	メスフラスコ CLassA 白・保証書付き 2000mL 5680-2L	7,650	8,420	1730	1730							
3-1682-04	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 10mL 55680-10	3,430	3,770	1730	1730							
3-1682-05	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 25mL 55680-25	3,690	4,060	1730	1730							
3-1682-06	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 50mL 55680-50	3,820	4,200	1730	1730							
3-1682-07	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 100mL 55680-100	4,000	4,490	1730	1730							
3-1682-09	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 250mL 55680-250	5,600	6,850	1730	1730							
3-1682-10	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 500mL 55680-500	7,650	9,360	1730	1730							
3-1682-11	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 1000mL 55680-1L	8,250	10,100	1730	1730							
3-1682-12	メスフラスコ CLassA 茶・保証書付き 2000mL 55680-2L	12,010	13,210	1730	1730							
3-2013-01	流し台 900×600×800mm (SUS304) HPK1-900-304	212,000	241,000	838	838	898		142				
3-2013-02	流し台 1200×600×800mm (SUS304) HPK1-1200-304	250,000	287,000	838	838	898		142				
3-2013-03	流し台 1500×600×800mm (SUS304) HPK1-1500-304	301,000	348,000	838	838	898		142				
3-2013-04	流し台 600×600×800mm (SUS304) HPK1-600-304	194,000	220,000	838	838							
3-2013-05	流し台 750×600×800mm (SUS304) HPK1-750-304	208,000	237,000	838	838							
3-2013-06	流し台 1800×600×800mm (SUS304) HPK1-1800-304	346,000	402,000					142				
3-2015-01	流し台(廃液回収機能付き) DHPK-900-304	251,000	290,000	841	841							
3-2015-02	流し台(廃液回収機能付き) DHPK-1200-304	292,000	339,000	841	841							
3-2015-03	流し台(廃液回収機能付き) DHPK-1500-304	326,000	380,000	841	841							
3-282-01	ガラスシリンジ(シリンジバイアル(キャップ付)) 100個×5L-入 66022-128	33,100	44,000	1612	1612							
3-282-02	ガラスシリンジ(シリンジバイアル(キャップ付)) 100個×5L-入 66022-060	34,100	42,000	1612	1612							
3-295-05	デスポル底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-576	22,300	25,000	1762	1762							
3-295-09	デスポル底チューブ(直口) 125本×4箱入 47729-586	55,200	56,300	1762	1762							
3-3308-01	メディウム瓶 PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 100mL 1395-100HTC	2,510	2,770	1586	1586							
3-3308-02	メディウム瓶 PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 250mL 1395-250HTC	2,670	2,940	1586	1586							
3-3308-03	メディウム瓶 PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 500mL 1395-500HTC	3,310	3,650	1586	1586							
3-3308-04	メディウム瓶 PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 1000mL 1395-1LHTC	4,080	4,490	1586	1586							
3-3308-05	メディウム瓶 PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 2000mL 1395-2LHTC	10,190	11,210	1586	1586							
3-3308-06	メディウム瓶 PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 5000mL 1395-5LHTC	21,000	23,100	1586	1586							
3-3634-25	デスポル底チューブ 31 53 3153	149,500	156,980	1093	1093							
3-4895-01	SAFETY アイリス クリアレンズ 1670001JP	2,330	2,680	2221	2221							
3-490-01	メスピペット(JIS規格) 1mL 7065JIS-1	520	570	1744	1744							
3-490-02	メスピペット(JIS規格) 2mL 7065JIS-2	550	610	1744	1744							
3-490-03	メスピペット(JIS規格) 3mL 7065JIS-3	640	710	1744	1744							
3-490-04	メスピペット(JIS規格) 5mL 7065JIS-5	660	730	1744	1744							
3-490-05	メスピペット(JIS規格) 10mL 7065JIS-10	850	940	1744	1744							
3-490-06	メスピペット(JIS規格) 20mL 7065JIS-20	1,620	1,780	1744	1744							
3-490-07	メスピペット(JIS規格) 25mL 7065JIS-25	2,430	2,670	1744	1744							
3-494-01	メスピペット(JIS規格) 1mL 7085JIS-1	520	580	1744	1744							
3-494-02	メスピペット(JIS規格) 2mL 7085JIS-2	550	610	1744	1744							
3-494-03	メスピペット(JIS規格) 3mL 7085JIS-3	640	710	1744	1744							
3-494-04	メスピペット(JIS規格) 5mL 7085JIS-5	660	730	1744	1744							
3-494-05	メスピペット(JIS規格) 10mL 7085JIS-10	850	940	1744	1744							
3-494-06	メスピペット(JIS規格) 20mL 7085JIS-20	1,620	1,780	1744	1744							
3-494-07	メスピペット(JIS規格) 25mL 7085JIS-25	2,430	2,670	1744	1744							
3-494-08	メスピペット(JIS規格) 50mL 7085JIS-50	3,820	4,200	1744	1744							
3-495-01	メスフラスコ(JIS規格) 5mL 5640JIS-5	2,130	2,340	1730	1730							
3-495-01-24	メスフラスコ 白 5mL JIS規格 JCSS校正付	13,940	14,200	1730	1730							
3-495-02	メスフラスコ(JIS規格) 10mL 5640JIS-10	2,130	2,340	1730	1730							
3-495-02-24	メスフラスコ 白 10mL JIS規格 JCSS校正付	13,940	14,200	1730	1730							
3-495-03	メスフラスコ(JIS規格) 20mL 5640JIS-20	2,130	2,340	1730	1730							
3-495-03-24	メスフラスコ 白 20mL JIS規格 JCSS校正付	13,940	14,200	1730	1730							
3-495-04	メスフラスコ(JIS規格) 25mL 5640JIS-25	2,130	2,340	1730	1730							
3-495-04-24	メスフラスコ 白 25mL JIS規格 JCSS校正付	13,940	14,200	1730	1730							
3-495-05	メスフラスコ(JIS規格) 50mL 5640JIS-50	2,130	2,340	1730	1730							
3-495-05-24	メスフラスコ 白 50mL JIS規格 JCSS校正付	13,940	14,200	1730	1730							
3-495-06	メスフラスコ(JIS規格) 100mL 5640JIS-100	2,270	2,500	1730	1730							
3-495-06-24	メスフラスコ 白 100mL JIS規格 JCSS校正付	14,060	14,300	1730	1730							
3-495-07	メスフラスコ(JIS規格) 200mL 5640JIS-200	3,000	3,300	1730	1730							
3-495-07-24	メスフラスコ 白 200mL JIS規格 JCSS校正付	14,730	15,100	1730	1730							
3-495-08	メスフラスコ(JIS規格) 250mL 5640JIS-250	3,540	3,890	1730	1730							
3-495-08-24	メスフラスコ 白 250mL JIS規格 JCSS校正付	18,220	18,600	1730	1730							
3-495-09	メスフラスコ(JIS規格) 300mL 5640JIS-300	6,930	7,620	1730	1730							
3-495-09-24	メスフラスコ 白 300mL JIS規格 JCSS校正付	21,300	22,000	1730	1730							
3-495-10	メスフラスコ(JIS規格) 500mL 5640JIS-500	3,970	4,370	1730	1730							
3-495-10-24	メスフラスコ 白 500mL JIS規格 JCSS校正付	18,610	19,100	1730	1730							
3-495-11	メスフラスコ(JIS規格) 1000mL 5640JIS-1L	4,830	5,310	1730	1730							
3-495-11-24	メスフラスコ 白 1000mL JIS規格 JCSS校正付	19,390	19,900	1730	1730							

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-5274-01	コロナカウンターScan4000 438000	4,300,000	3,800,000	1391	1391		62					
3-584-12	クリーンルームベン 黒 89260-592	8,800	9,420	2521	2521							
3-596-03	ガラス製回転子 58948-466	3,900	8,300	254	254							
3-596-04	ガラス製回転子 58948-488	4,100	5,330	254	254							
3-6921-03	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 100×150×0.076 1箱(100枚入) 295ST046	7,830	8,660	2552	2552							
3-6921-14	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 450×600×0.076 1箱(100枚入) 295ST3824	61,800	71,400	2552	2552							
3-7749-01	桌上型クリーンベンチ(B-Air) 750×550×825mm WCB-750	555,000	600,000	921	921	227		334				
3-8384-01	デジタル真空計 ハイロットPlus LB710202	84,300	98,000	673	673							
3-8487-01	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 20kg	160,000	188,000	458	458							
3-8487-02	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 10kg	101,000	117,000	458	458							
3-8487-03	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 5kg	58,000	68,000	458	458							
3-8487-04	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 2kg	32,000	38,000	458	458							
3-8487-05	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 1kg	18,000	22,000	458	458							
3-8487-06	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 500g	14,000	16,000	458	458							
3-8487-07	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 200g	12,000	14,000	458	458							
3-8487-08	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 100g	10,000	12,000	458	458							
3-8487-09	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 50g	9,000	11,000	458	458							
3-8487-10	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 20g	8,000	9,000	458	458							
3-8487-11	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 10g	8,000	9,000	458	458							
3-8487-12	特殊分銅 M1精密分銅型フック付 5g	8,000	9,000	458	458							
3-8488-01	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 20kg	201,000	234,000	458	458							
3-8488-02	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 10kg	126,000	146,000	458	458							
3-8488-03	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 5kg	72,000	84,000	458	458							
3-8488-04	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 2kg	39,000	47,000	458	458							
3-8488-05	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 1kg	23,000	27,000	458	458							
3-8488-06	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 500g	17,000	20,000	458	458							
3-8488-07	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 200g	15,000	18,000	458	458							
3-8488-08	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 100g	12,000	13,000	458	458							
3-8488-09	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 50g	11,000	15,000	458	458							
3-8488-10	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 20g	9,000	11,000	458	458							
3-8488-11	特殊分銅 M1円筒型上下フック付 10g	9,000	11,000	458	458							
3-8489-01	特殊分銅 M1精密分銅型環付 20kg	201,000	234,000	458	458							
3-8489-02	特殊分銅 M1精密分銅型環付 10kg	126,000	146,000	458	458							
3-8489-03	特殊分銅 M1精密分銅型環付 5kg	72,000	84,000	458	458							
3-8489-04	特殊分銅 M1精密分銅型環付 2kg	39,000	47,000	458	458							
3-8489-05	特殊分銅 M1精密分銅型環付 1kg	23,000	27,000	458	458							
3-8489-06	特殊分銅 M1精密分銅型環付 500g	17,000	20,000	458	458							
3-8489-07	特殊分銅 M1精密分銅型環付 200g	15,000	18,000	458	458							
3-8489-08	特殊分銅 M1精密分銅型環付 100g	12,000	15,000	458	458							
3-8489-09	特殊分銅 M1精密分銅型環付 50g	11,000	13,000	458	458							
3-8489-10	特殊分銅 M1精密分銅型環付 20g	9,000	11,000	458	458							
3-8489-11	特殊分銅 M1精密分銅型環付 10g	9,000	11,000	458	458							
3-8494-01	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 200N	160,000	188,000	459	459							
3-8494-02	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 100N	101,000	117,000	459	459							
3-8494-03	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 50N	58,000	68,000	459	459							
3-8494-04	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 20N	32,000	38,000	459	459							
3-8494-05	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 10N	18,000	22,000	459	459							
3-8494-06	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 5N	14,000	16,000	459	459							
3-8494-07	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 2N	12,000	14,000	459	459							
3-8494-08	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 1N	10,000	12,000	459	459							
3-8494-09	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 0.5N	9,000	11,000	459	459							
3-8494-10	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 0.2N	8,000	9,000	459	459							
3-8494-11	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 0.1N	8,000	9,000	459	459							
3-8494-12	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 0.05N(S環型)	8,000	9,000	459	459							
3-8494-13	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 0.02N(S環型)	8,000	9,000	459	459							
3-8494-14	ニュートン分銅 精密分銅型フック付 0.01N(S環型)	8,000	9,000	459	459							
3-8819-01	規格トレー 25枚入 J4-2	6,490	6,990	1010	1010							
3-8819-02	規格トレー 25枚入 J6-2	6,490	6,990	1010	1010							
3-8819-03	規格トレー 25枚入 J11-3	6,490	6,990	1010	1010							
3-8819-04	規格トレー 25枚入 J15-2	6,490	6,990	1010	1010							
3-9913-01	LED表面キズ検査照明 パーライト530	126,500	132,900	788	788							
3-9913-02	LED表面キズ検査照明 パーライト530F	175,500	187,000	788	788							
3-9913-03	LED表面キズ検査照明 パーライト530FL	239,500	257,800	788	788							
4-2178-01	トリガースプレー pH1~8 NXTS-AC05	1,750	1,930	1580	1580							
4-2178-02	トリガースプレー 有機溶剤 NXTS-SV05	1,910	2,100	1580	1580							
4-2197-01	三角フラスコ バッフル付 125mL 50個入 431405	47,900	49,340	1092	1092							
4-2197-02	三角フラスコ バッフル付 250mL 50個入 431407	55,400	57,070	1092	1092							
4-2197-03	三角フラスコ バッフル付 500mL 25個入 431401	40,100	41,310	1092	1092							
4-2197-04	三角フラスコ バッフル付 1000mL 25個入 431403	66,200	68,190	1092	1092							
4-2197-05	三角フラスコ バッフル付 2000mL 6個入 431256	36,100	37,190	1092	1092							
4-2197-06	三角フラスコ バッフル付 3000mL 4個入 431253	30,600	31,520	1092	1092							
4-2197-07	三角フラスコ バッフル付 5000mL 4個入 431684	51,900	53,460	1092	1092							
4-2198-01	三角フラスコ バッフル付 125mL 50個入 431404	45,400	46,770	1092	1092							
4-2198-02	三角フラスコ バッフル付 250mL 50個入 431406	50,900	52,430	1092	1092							
4-2198-03	三角フラスコ バッフル付 500mL 25個入 431408	37,300	38,420	1092	1092							
4-2198-04	三角フラスコ バッフル付 1000mL 25個入 431402	63,300	65,200	1092	1092							
4-2199-01	三角フラスコ バッフル無し 125mL 50個入 431143	45,600	46,970	1092	1092							
4-2199-02	三角フラスコ バッフル無し 250mL 50個入 431144	52,300	53,870	1092	1092							
4-2199-03	三角フラスコ バッフル無し 500mL 25個入 431145	38,200	39,350	1092	1092							
4-2199-04	三角フラスコ バッフル無し 1000mL 25個入 431147	62,900	64,790	1092	1092							
4-2199-05	三角フラスコ バッフル無し 2000mL 6個入 431255	34,500	35,540	1092	1092							
4-2199-06	三角フラスコ バッフル無し 3000mL 4個入 431252	29,400	30,290	1092	1092							
4-2199-07	三角フラスコ バッフル無し 5000mL 4個入 431685	49,400	50,890	1092	1092							
4-2200-01	三角フラスコ バッフル無し 125mL 50個入 430421	42,700	43,990	1092	1092							
4-2200-02	三角フラスコ バッフル無し 250mL 50個入 430183	48,200	49,650	1092	1092							
4-2200-03	三角フラスコ バッフル無し 500mL 25個入 430422	35,500	36,570	1092	1092							
4-2200-04	三角フラスコ バッフル無し 1000mL 25個入 431146	60,200	62,010	1092	1092							
4-2574-01	ペーシック天びん 60gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE641-1SJP	215,000	237,000	424	424							
4-2574-02	ペーシック天びん 120gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE1241-1SJP	232,000	255,000	424	424							
4-2574-03	ペーシック天びん 220gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE2241-1SJP	253,000	278,000	424	424							
4-2574-04	ペーシック天びん 420gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE4231-1SJP	173,000	190,000	424	424							
4-2574-05	ペーシック天びん 2200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE22021-1SJP	158,000	174,000	424	424							
4-2574-06	ペーシック天びん 6200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE62021-1SJP	221,000	243,000	424	424							
4-2574-07	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE82011-1SJP	170,000	187,000	424	424							
4-2574-08	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE82001-1SJP	146,000	161,000	424	424							
4-2575-01	ペーシック天びん 60gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE64-1SJP	193,000	212,000	424	424							
4-2575-02	ペーシック天びん 120gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE124-1SJP	210,000	231,000	424	424							
4-2575-03	ペーシック天びん 220gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE224-1SJP	231,000	254,000	424	424							
4-2575-04	ペーシック天びん 420gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE423-1SJP	153,000	168,000	424	424							
4-2575-05	ペーシック天びん 2200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE2202-1SJP	137,000	151,000	424	424							
4-2575-06	ペーシック天びん 6200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE6202-1SJP	200,000	220,000	424	424							
4-2575-07	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE8201-1SJP	149,000	164,000	424	424							
4-2575-08	ペーシック天びん 8200gEntris II BCE エッセンシャルシリーズ BCE8200-1SJP	125,000	138,000	424	424							
4-2884-01	パーソナル金庫(指紋認証タイプ) 25STW	27,500	30,300	2371	2371							
4-3956-15	パッケージ内残存酸素測定セット データロギング管理用ソフトウェア(英語/USBメモリ) GSOFT3050-USB	36,400	26,400	-	-							
4-4574-07	バッフル付き三角フラスコ 2000mL BSF-2L-SCI	16,280	17,910	1670	1670							
4-4574-08	バッフル付き三角フラスコ 3000mL BSF-3L-SCI	20,900	22,990	1670	1670							
4-4574-09	バッフル付き三角フラスコ 5000mL BSF-5L-SCI	30,250	33,280	1670	1670							
4-4611-01	傘掛け US-SR WH	5,300	6,48									

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-6459-03	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS0101	18,000	18,600	1261	1261							
4-6459-04	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS0121	18,000	18,600	1261	1261							
4-6459-05	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS0131	18,000	18,600	1261	1261							
4-6459-06	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS0141	18,000	18,600	1261	1261							
4-6459-07	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS0151	18,000	18,600	1261	1261							
4-6459-08	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS0161	18,000	18,600	1261	1261							
4-6459-11	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0192	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-12	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0112	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-13	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0102	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-14	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0122	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-15	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0132	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-16	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0142	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-17	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0152	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-18	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0162	56,800	56,600	1261	1261							
4-6459-19	遠心濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0172	56,800	56,600	1261	1261							
4-6460-01	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0291	30,800	31,800	1260	1260							
4-6460-02	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0211	30,800	31,800	1260	1260							
4-6460-03	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0201	30,800	31,800	1260	1260							
4-6460-04	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0221	30,800	31,800	1260	1260							
4-6460-05	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0231	30,800	31,800	1260	1260							
4-6460-06	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0241	30,800	31,800	1260	1260							
4-6460-11	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0292	94,600	97,500	1260	1260							
4-6460-12	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0212	94,600	97,500	1260	1260							
4-6460-13	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0202	94,600	97,500	1260	1260							
4-6460-14	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0222	94,600	97,500	1260	1260							
4-6460-15	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0232	94,600	97,500	1260	1260							
4-6460-16	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0242	94,600	97,500	1260	1260							
4-6460-17	遠心濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0252	94,600	97,500	1260	1260							
4-850-01	PYREX(R) JIS ホールビペット 0.5mL 7100JIS-XS	870	960	1751	1751							
4-850-02	PYREX(R) JIS ホールビペット 1mL 7100JIS-1	610	680	1751	1751							
4-850-03	PYREX(R) JIS ホールビペット 2mL 7100JIS-2	610	680	1751	1751							
4-850-04	PYREX(R) JIS ホールビペット 3mL 7100JIS-3	690	760	1751	1751							
4-850-05	PYREX(R) JIS ホールビペット 4mL 7100JIS-4	690	760	1751	1751							
4-850-06	PYREX(R) JIS ホールビペット 5mL 7100JIS-5	690	760	1751	1751							
4-850-07	PYREX(R) JIS ホールビペット 6mL 7100JIS-6	850	940	1751	1751							
4-850-08	PYREX(R) JIS ホールビペット 7mL 7100JIS-7	850	940	1751	1751							
4-850-09	PYREX(R) JIS ホールビペット 8mL 7100JIS-8	850	940	1751	1751							
4-850-10	PYREX(R) JIS ホールビペット 9mL 7100JIS-9	860	950	1751	1751							
4-850-11	PYREX(R) JIS ホールビペット 10mL 7100JIS-10	810	900	1751	1751							
4-850-12	PYREX(R) JIS ホールビペット 15mL 7100JIS-15	990	1,090	1751	1751							
4-850-13	PYREX(R) JIS ホールビペット 20mL 7100JIS-20	1,010	1,110	1751	1751							
4-850-14	PYREX(R) JIS ホールビペット 25mL 7100JIS-25	1,160	1,280	1751	1751							
4-850-15	PYREX(R) JIS ホールビペット 50mL 7100JIS-50	1,870	2,060	1751	1751							
4-850-16	PYREX(R) JIS ホールビペット 100mL 7100JIS-100	3,000	3,300	1751	1751							
4-850-17	ホールビペット 7100JIS-XS1	14,910	16,400	1751	1751							
4-850-18	ホールビペット 7100JIS-XS2	14,670	16,140	1751	1751							
4-850-19	ホールビペット 7100JIS-XS3	14,670	16,140	1751	1751							
4-850-20	ホールビペット 7100JIS-XS4	14,670	16,140	1751	1751							
4-850-21	ホールビペット 7100JIS-XS15	9,360	10,300	1751	1751							
4-850-22	ホールビペット 7100JIS-XS25	7,620	8,380	1751	1751							
4-850-23	ホールビペット 7100JIS-30	1,740	1,910	1751	1751							
4-850-24	ホールビペット 7100JIS-40	1,900	2,090	1751	1751							
4-850-25	ホールビペット 7100JIS-200	6,170	6,790	1751	1751							
4-948-01	リム-パブリックラック RT LTS 300μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389254	22,500	23,200	1189	1189							
5-175-01	アルミバット 1号 (309×373×43mm)	1,870	2,060	1652	1652							
5-175-02	アルミバット 2号 (274×350×37mm)	1,610	1,790	1652	1652							
5-175-03	アルミバット 3号 (240×310×36mm)	1,330	1,590	1652	1652							
5-175-04	アルミバット 浅1号 (254×350×19mm)	1,240	1,340	1652	1652							
5-175-05	アルミバット 浅2号 (232×321×19mm)	1,150	1,260	1652	1652							
5-175-06	アルミバット 浅3号 (209×292×19mm)	1,020	1,210	1652	1652							
5-175-07	アルミバット 深1号 (386×567×61mm)	5,100	5,580	1652	1652							
5-175-08	アルミバット 深2号 (355×506×61mm)	4,070	4,450	1652	1652							
5-175-09	アルミバット 深3号 (312×417×56mm)	2,570	3,210	1652	1652							
5-235-01	クールボックス 2.8L F-5	560	590	1428	1428	51					580	
5-235-02	クールボックス 4.0L F-8	620	670	1428	1428	51					580	
5-235-03	クールボックス 5.8L F-11	870	940	1428	1428	51					580	
5-235-14	クールボックス用保冷剤 プラス500N	540	640	1428	1428							
5-235-16	クールボックス用保冷剤 プラス1000	1,030	1,220	1428	1428							
5-5322-01	柔軟フッ素ホース 2×4 1巻(20m) E-PD-2	6,900	7,300	1870	1870							
5-5322-02	柔軟フッ素ホース 4×6 1巻(20m) E-PD-4	10,800	11,400	1870	1870							
5-5322-03	柔軟フッ素ホース 6×9 1巻(20m) E-PD-6	17,800	18,800	1870	1870							
5-5322-04	柔軟フッ素ホース 8×12 1巻(20m) E-PD-8	27,200	28,600	1870	1870							
5-5322-05	柔軟フッ素ホース 9×15 1巻(20m) E-PDB-9	53,000	56,000	1870	1870							
5-5322-06	柔軟フッ素ホース 12×18 1巻(20m) E-PDB-12	73,200	77,000	1870	1870							
5-5322-07	柔軟フッ素ホース 15×22 1巻(20m) E-PDB-15	109,000	115,000	1870	1870							
5-5322-08	柔軟フッ素ホース 19×26 1巻(20m) E-PDB-19	145,000	153,000	1870	1870							
5-5322-09	柔軟フッ素ホース 25×33 1巻(20m) E-PDB-25	184,000	194,000	1870	1870							
5-5322-12	柔軟フッ素ホース 32×41 1巻(5m) E-PDB-32	73,000	77,000	1870	1870							
5-5322-13	柔軟フッ素ホース 38×48 1巻(5m) E-PDB-38	100,000	106,000	1870	1870							
5-5322-14	柔軟フッ素ホース 50×62 1巻(5m) E-PDB-50	133,850	140,000	1870	1870							
6-017-07	三角フラスコ(目安目盛付き) 2000mL SF-2L-SCI	9,500	10,450	1668	1668							459
6-017-08	三角フラスコ(目安目盛付き) 3000mL SF-3L-SCI	12,500	13,750	1668	1668							459
6-017-10	三角フラスコ 20mL SF-20-SCI	1,400	1,540	1668	1668							459
6-017-19	三角フラスコ 30mL SF-30-SCI	1,400	1,540	1668	1668							459
6-017-20	三角フラスコ(目安目盛付き) 5000mL SF-5L-SCI	21,000	23,100	1668	1668							459
61-0066-54	シグマシリーズ用記録紙 温度用 7日巻 AT1681540	3,600	4,600									394
61-0066-55	シグマシリーズ用記録紙 温度用 32日巻 AT321540	4,300	5,300									394
61-0066-58	シグマシリーズ用記録紙 気圧用 7日巻 AB1684045	3,600	4,600									394
61-0066-59	シグマシリーズ用記録紙 気圧用 32日巻 AB324045	4,300	5,300									394
61-0096-88	手持屈折計 Rシリーズ 採光板 0180-10	1,000	1,300	704	704							
61-3514-85	精密分銅(国家検定付) 20kg	134,000	148,000	458	458							
61-3514-86	精密分銅(国家検定付) 10kg	84,000	92,000	458	458							
61-3514-87	精密分銅(国家検定付) 5kg	48,000	53,000	458	458							
61-3514-88	精密分銅(国家検定付) 2kg	18,000	20,000	458	458							
61-3514-89	精密分銅(国家検定付) 1kg	13,200	14,500	458	458							
61-3514-90	精密分銅(国家検定付) 500g	8,600	9,500	458	458							
61-3514-91	精密分銅(国家検定付) 200g	2,500	2,800	458	458							
61-3514-92	精密分銅(国家検定付) 100g	1,320	1,500	458	458							
61-3514-93	精密分銅(国家検定付) 50g	840	950	458	458							
61-3514-94	精密分銅(国家検定付) 20g	540	700	458	458							
61-3514-95	精密分銅(国家検定付) 10g	420	550	458	458							
61-3514-96	精密分銅(国家検定付) 5g	360	500	458	458							
61-3514-97	精密分銅(国家検定付) 2g	280	400	458	458							
61-3514-98	精密分銅(国家検定付) 1g	270	400	458	458							
61-3514-99	精密分銅(国家検定付) 500mg	430	600	458	458							
61-3515-01	精密分銅(国家検定付) 200mg	430	600	458	458							
61-3515-02	精密分銅(国家検定付) 100mg	430	600	458	458							
61-3515-03	精密分銅(国家検定付) 50mg	860	1,200	458	458							
61-3515-04	精密分銅(国家検定付) 20mg	860	1,200	458	458							
61-3515-05	精密分銅(国家検定付) 10mg	860	1,200	458</								

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクスア 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ーズ2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
61-3515-27	普通型上皿天びん MS-100 樹脂製	23,200	25,200	449	449							
61-3515-28	普通型上皿天びん MS-200 樹脂製	27,300	29,300	449	449							
61-3515-29	普通型上皿天びん MS-500 ダイカスト製	64,400	65,500	449	449							
61-3538-71	ビーカー 3000mL(フッ素樹脂製) NR0201-011	76,500	80,200	1722	1722							
61-3538-72	ビーカー 5000mL(フッ素樹脂製) NR0201-010	121,000	128,000	1722	1722							
61-4680-17	0.6mL スナップロックマイクロチューブ 透明(小口パック)1ケース(1000個×1パック入) MCT-060-C-J	5,100	5,500	1104	1104							
61-4680-18	0.6mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み 1ケース(500個×10パック入) MCT-060-C-S	38,800	40,700	1104	1104							
61-4680-61	2.0mL スナップロックマイクロチューブ 透明(小口パック)1ケース(500個×1パック入) MCT-200-C-J	2,700	3,000	1104	1104							
61-4680-63	2.0mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み(小口パック)1ケース(250個×1パック入) MCT-200-C-S-J	2,600	2,800	1104	1104							
61-4681-06	PCR8連チューブ0.2mL 透明 キャップなし(小口パック)1ケース(125個×1パック入) PCR-0208-C-J	13,800	14,900	1098	1098							
61-4681-08	PCR8連チューブ0.2mL 透明 ドームキャップ付き(小口パック)1ケース(125個×1パック入) PCR-0208-CP-C-J	18,400	17,800	1098	1098							
61-4681-10	PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ付き(小口パック)1ケース(125個×1パック入) PCR-0208-FCP-C-J	16,200	17,500	1098	1098							
61-4681-12	0.2mL PCRチューブ フラットキャップ付き 透明(小口パック)1ケース(1000個×1パック入) PCR-02-C-J	7,600	8,300	1098	1098							
61-4681-14	PCR8連ドームキャップ 透明(小口パック)1ケース(125個×1パック入) PCR-02CP-C-J	2,700	3,000	1098	1098							
61-4681-16	0.2mL PCRチューブ ドームキャップ付き 透明(小口パック)1ケース(1000個×1パック入) PCR-02D-C-J	7,600	8,300	1098	1098							
61-4681-22	0.2mL PCRチューブ キャップなし 透明(小口パック)1ケース(1000個×1パック入) PCR-02-NC-J	7,600	8,200	1098	1098							
61-4681-24	0.5mL PCRチューブ フラットキャップ付き 透明(小口パック)1ケース(1000個×1パック入) PCR-05-C-J	6,500	7,000	1098	1098							
61-4687-40	スピナーフラスコディスボーズザル125ml 1ケース(1個×12パック入) 3152	127,600	133,980	1093	1093							
61-4688-70	スピナーフラスコディスボーズザル1L 1ケース(1個×6パック入) 3561	123,000	129,150	1093	1093							
61-4688-71	スピナーフラスコ1L用サイドアームアッセンプリー 1ケース(1個×2パック入) 3562	42,000	44,940	1093	1093							
61-4688-72	スピナーフラスコディスボーズザル 3L 1ケース(1個×4パック入) 3563	101,100	106,160	1093	1093							
61-4688-73	スピナーフラスコ3L用サイドアームアッセンプリー 1ケース(1個×2パック入) 3564	42,000	44,940	1093	1093							
61-4688-74	スピナーフラスコ500ml用サイドアームアッセンプリー 1ケース(1個×2パック入) 3565	24,600	26,330	1093	1093							
61-4688-75	スピナーフラスコ3L用ベントキャップ 1ケース(1個×4パック入) 3567	4,700	4,930	1093	1093							
61-4688-76	スピナーフラスコ用ソリッドキャップ 45mm 1ケース(1個×4パック入) 3568	4,000	4,200	1093	1093							
61-4688-77	スピナーフラスコ1Lサイドアームアッセンプリー付き 1ケース(1個×6パック入) 3569	248,000	263,220	1093	1093							
61-4688-83	スピナーフラスコディスボーズザル500mL、ベントキャップ付き 1ケース(1個×12パック入) 3578	159,300	167,270	1093	1093							
61-4688-84	スピナーフラスコ3Lサイドアームアッセンプリー付き 1ケース(1個×4パック入) 3579	180,600	193,250	1093	1093							
61-4688-85	スピナーフラスコディスボーズザル1L、ベントキャップ付き 1ケース(1個×6パック入) 3580	127,900	134,300	1093	1093							
61-4688-86	スピナーフラスコディスボーズザル 3L、ベントキャップ付き 1ケース(1個×4パック入) 3581	106,500	111,830	1093	1093							
61-6423-59	bolle 安全メガネ クリアレンズ 10本入 カーフ 1653801A	11,200	11,600									
61-6436-40	エルヴェールトイレティッシュ シングル170m 個包装(芯なし)1ケース(48ロール入) 20723088	6,730	7,080						36		86	
61-6436-42	エルヴェールトイレティッシュ シングル170m (芯なし)1ケース(6ロール×8パック入) 21000745	6,190	6,520						36		86	
61-8015-68	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 3k 25個 VS04T91	34,800	35,900	1261	1261							
61-8015-69	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 3k 100個 VS04T92	106,000	109,200	1261	1261							
61-8015-70	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 5k 25個 VS04T11	34,800	35,900	1261	1261							
61-8015-71	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 5k 100個 VS04T12	106,000	109,200	1261	1261							
61-8015-72	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 10k 25個 VS04T01	34,800	35,900	1261	1261							
61-8015-73	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 10k 100個 VS04T02	106,000	109,200	1261	1261							
61-8015-74	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 30k 25個 VS04T21	34,800	35,900	1261	1261							
61-8015-75	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 30k 100個 VS04T22	106,000	109,200	1261	1261							
61-8015-76	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 50k 25個 VS04T31	34,800	35,900	1261	1261							
61-8015-77	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 50k 100個 VS04T32	106,000	109,200	1261	1261							
61-8015-78	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 100k 25個 VS04T41	34,800	35,900	1261	1261							
61-8015-79	ビバピンターポ4 PES膜 MWCO 100k 100個 VS04T42	106,000	109,200	1261	1261							
61-9227-61	ローゼル特針器 チップ無 ハズシ 全長22cm TY-240L	33,600	36,680									
61-9227-62	ローゼル特針器 チップ無 ハズシ 全長21cm TY-240L	32,780	35,840									
61-9227-63	ローゼル特針器 チップ無 ハズシ 全長19cm TY-240M	30,800	33,880									
61-9227-64	ローゼル特針器 チップ無 ハズシ 全長16cm TY-240S	29,120	32,480									
61-9232-43	香妻種圧定筒 特大 幅40mm 深さ120mm 真鍮製 TY-921LL	23,100	25,900									
61-9232-44	香妻種圧定筒 大 幅30mm 深さ105mm 真鍮製 TY-921L	16,100	17,920									
61-9232-45	香妻種圧定筒 中 幅25mm 深さ90mm 真鍮製 TY-921M	16,100	17,920									
61-9232-46	香妻種圧定筒 小 幅20mm 深さ85mm 真鍮製 TY-921S	16,100	17,920									
61-9232-47	香妻種圧定筒 極小 幅15mm 深さ80mm 真鍮製 TY-921SS	16,520	18,340									
62-0886-97	10μL ロングチップ システムラック 1箱(96本×10ラック入) 120-207C	11,200	12,200	1183	1183							
62-0887-01	10μL ロングチップ システムラック(PP) 1箱(96本×10ラック入) 120P-207C	7,400	8,000	1183	1183							
62-0887-06	10μL ショートチップ システムラック 1箱(96本×10ラック入) 120-204C	11,200	12,200	1183	1183							
62-0887-07	10μL ショートチップ システムラック 滅菌 1箱(96本×10ラック入) 120-204CS	12,500	13,500	1183	1183							
62-0887-09	10μL ショートチップ システムラック(PP) 1箱(96本×10ラック入) 120P-204C	7,400	8,000	1183	1183							
62-0887-12	10μL ショートチップ 交換プレート 1箱(96本×10プレート入) 122-204C	6,900	7,500	1183	1183							
62-0887-13	10μL ショートチップ 交換プレート 滅菌 1箱(96本×10プレート入) 122-204CS	9,000	9,900	1183	1183							
62-0887-30	200μL チップ クリア システムラック 滅菌 1箱(96本×10ラック入) 120-703CS	12,300	13,400	1183	1183							
62-0887-35	200μL チップ クリア システムラック(PP) 滅菌 1箱(96本×10ラック入) 120P-703CS	8,800	9,700	1183	1183							
62-0887-39	200μL チップ クリア 交換プレート 滅菌 1箱(96本×10プレート入) 122-703CS	7,900	8,700	1183	1183							
62-0887-62	300μL チップ クリア システムラック 1箱(96本×10ラック入) 120-505C	11,100	12,000	1183	1183							
62-0887-63	300μL チップ クリア システムラック 滅菌 1箱(96本×10ラック入) 120-505CS	12,200	13,400	1183	1183							
62-0887-64	空システムラック 505用 1箱(10ラック入) 1298-503RA	7,000	7,700	1183	1183							
62-0887-65	300μL チップ クリア 交換プレート 1箱(96本×10プレート入) 122-505C	7,000	7,700	1183	1183							
62-0887-77	1000μL チップ クリア システムラック 1箱(96本×10ラック入) 120-804C	11,500	12,500	1183	1183							
62-0887-78	1000μL チップ クリア システムラック 滅菌 1箱(96本×10ラック入) 120-804CS	13,900	15,200	1183	1183							
62-0893-47	容量変更キット NTC-FVC	500	600	1165	1165							
6-214-09	ビーカー(目安目盛り付き) 3000mL B-3L-SCI	9,080	9,930	1715	1715						456	
6-214-10	ビーカー(目安目盛り付き) 5000mL B-5L-SCI	15,470	16,900	1715	1715						456	
6-214-21	ビーカー(目安目盛り付き) 10L B-10L-SCI	37,270	40,710	1715	1715						456	
62-3781-45	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 2~20μL LH-729030	48,000	51,000	1165	1165							
62-3781-46	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 10~100μL LH-729050	48,000	51,000	1165	1165							
62-3781-47	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 20~200μL LH-729080	48,000	51,000	1165	1165							
62-3781-48	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 100~1000μL LH-729070	48,000	51,000	1165	1165							
62-3781-49	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 500~5000μL LH-729080	48,000	51,000	1165	1165							
62-3781-50	Tacta 手動ピペット Pipette 1~ch 1~10 mL LH-729090	48,000	51,000	1165	1165							
62-3781-51	Tacta 手動ピペット 8ch 1~10μL LH-729120	130,000	141,000	1165	1165							
62-3781-52	Tacta 手動ピペット 8ch 10~100μL LH-729130	130,000	141,000	1165	1165							
62-3781-53	Tacta 手動ピペット Pipette 8~ch 30~300μL LH-729140	130,000	141,000	1165	1165							
62-3781-54	Tacta 手動ピペット 12ch 1~10μL LH-729220	145,000	153,000	1165	1165							
62-3781-55	Tacta 手動ピペット 12ch 10~100μL LH-729230	145,000	153,000	1165	1165							
62-3781-56	Tacta 手動ピペット Pipette 12~ch 30~300μL LH-729240	145,000	153,000	1165	1165							
62-3783-28	FlexiB μLk 200 μL バルクチップ 960本入り 未滅菌 LH-B790204	5,000	5,100	1183	1183							
62-3783-29	FlexiB μLk 200 μL バルクチップ 960本×8箱 未滅菌 LH-B790204CTN	33,600	34,300	1183	1183							
62-3783-30	FlexiB μLk 350 μL バルクチップ 960本入り 未滅菌 LH-B790354	4,900	5,000	1183	1183							
62-3783-31	FlexiB μLk 350 μL バルクチップ 960本×8箱 未滅菌 LH-B790354CTN	32,800	33,500	1183	1183							
62-3783-32	FlexiB μLk 1000 μL バルクチップ 480本入り 未滅菌 LH-B791004	2,600	2,700	1183	1183							
62-3783-33	FlexiB μLk 1000 μL バルクチップ 480本×8箱 未滅菌 LH-B791004CTN	17,440	17,800	1183	1183							
62-3783-34	FlexiB μLk 1000 μL バルクチップワイドボア 480本入り 未滅菌 LH-B791024	3,100	3,200	1183	1183							
62-3783-35	FlexiB μLk 1000 μL バルクチップワイドボア 480本×8箱 未滅菌 LH-B791024CTN	20,800	21,300	1183	1183							
62-3783-36	FlexiB μLk 1200 μL バルクチップ 480本入り 未滅菌 LH-B791204	3,300	3,400	1183	1183							
62-3783-37	FlexiB μLk 1200 μL バルクチップ 480本×8箱 未滅菌 LH-B791204CTN	22,240	22,700	1183	1183							
62-4865-16	PYREX(R) JIS メスシリンダー 5mL 3022JIS-5	1,390	1,530	1737	1737							
62-4865-17	PYREX(R) JIS メスシリンダー 10mL 3022JIS-10	1,390	1,530	1737	1737							
62-4865-18	PYREX(R) JIS メスシリンダー 20mL 3022JIS-20	1,560	1,720</									

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ーズ2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
62-4865-38	PYREX(R) JIS 有粒メスシリンダー 1000mL 3002JIS-1L	16,380	18,020	1736	1736							
62-6247-95	無線ロガー観機(中継器) SK-L700R	28,000	28,500	543	543							
62-6247-96	無線温度ロガー子機(指示計のみ) SK-L700R-T	17,000	17,500	543	543							
62-6247-99	無線温度ロガー子機(指示計のみ) SK-L700R-TH	22,000	22,500	543	543							
63-1275-27	マットコート紙 厚手コート紙 610mm×45m 2本 CP250	10,200	13,300	2081	2081							
63-1275-28	マットコート紙 厚手コート紙 914mm×45m 2本 CP250	16,000	20,900	2081	2081							
63-1275-29	マットコート紙 厚手コート紙 1118mm×45m 2本 CP250	18,800	24,500	2081	2081							
63-1870-81	プラスチックマラカス(小) 赤 NINO569R	1,700	1,800								327	
63-1870-82	プラスチックマラカス(小) 黄緑 NINO569GG	1,700	1,800								327	
63-1871-01	桌上ツリーチャイム MM-17	26,000	28,000								328	
63-3399-24	コントローラ分離型 可変ポンプ 07559-00	330,800	379,800	359	359							
63-5608-35	5.0mL スナップロックマイクロチューブ 透明(小口パック)1ケース(250本入) MCT-500-C-J	6,200	6,600	1104	1104							
63-5608-37	5.0mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み(小口パック)1ケース(250本入) MCT-500-C-S-J	9,300	10,100	1104	1104							
63-5753-51	アキュエイトM トリプトソヤバイオインテグレーション(SCDバイオイン) 300 g 05518	5,700	6,840				20					
63-6334-43	マイクロびん XPR10V	4,023,600	4,144,600	422	422							
63-6334-47	マイクロびん XPR56V	5,023,500	5,174,300	422	422							
63-6334-48	マイクロびん XPR56DRV	4,266,500	4,394,500	422	422							
63-6540-23	ギャレットスーパーバースキャナーV K11GR004	49,000	70,000			1222						
6-4037-01	ミゼットラテットレンキット 7331	15,400	18,700	2061	2061							
64-0916-64	平底フラスコ 200mL HF-200-SCI	1,250	1,450								460	
64-0916-65	平底フラスコ 300mL HF-300-SCI	1,420	1,650								460	
64-0916-66	平底フラスコ 500mL HF-500-SCI	2,080	2,410								460	
64-0916-67	平底フラスコ 1000mL HF-1L-SCI	3,720	4,310								460	
64-0916-68	平底フラスコ 2000mL HF-2L-SCI	11,060	12,660								460	
64-0916-69	平底フラスコ 3000mL HF-3L-SCI	16,000	17,600								460	
64-0995-17	ガラスボトムディッシュ 1箱(100個入) P50G-0-30-F/H	58,300	79,000	1074	1074							
64-1130-26	Microcap 100ul 100個 1-000-1000	2,920	3,030	1211	1211							
64-1130-27	Microcap 10ul 100個 1-000-0100	2,920	3,030	1211	1211							
64-3927-73	汎用チップ HRC UNV C 10uL 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374654	8,200	8,500	1190	1190							
64-3927-74	汎用チップ HRC UNV C 10uL S 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374657	9,400	9,700	1190	1190							
64-3927-75	汎用チップ HRC UNV C 10uL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374660	17,100	17,700	1190	1190							
64-3927-76	汎用チップ HRC UNV C 20uL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374661	17,100	17,700	1190	1190							
64-3927-77	汎用チップ HRC UNV C 100uL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30537521	16,600	17,700	1190	1190							
64-3927-78	汎用チップ HRC UNV C 250uL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374655	8,200	8,500	1190	1190							
64-3927-79	汎用チップ HRC UNV C 250uL S 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30374658	9,400	9,700	1190	1190							
64-3927-80	汎用チップ HRC UNV C 200uL F 960C/10 1個(96本×10ラック入) 30537522	17,100	17,700	1190	1190							
64-3927-81	汎用チップ HRC UNV C 1000uL S 768C/8 1個(96本×8ラック入) 30374659	9,400	9,700	1190	1190							
64-3927-82	汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8 1個(96本×8ラック入) 30374656	8,200	8,500	1190	1190							
64-3927-83	汎用チップ HRC UNV C 1000uL F 768C/8 1個(96本×8ラック入) 30537523	17,100	17,700	1190	1190							
64-3927-84	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+ 17014393	66,700	68,800	1166	1166							
64-3927-85	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ 17014388	66,700	68,800	1166	1166							
64-3927-86	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+ 17014392	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-87	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+ 17014384	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-88	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+ 17014391	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-89	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+ 17014405	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-90	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ 17014382	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-91	ビレットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+ 17014390	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-92	ビレットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS 17011790	70,400	72,600	1166	1166							
64-3927-93	ビレットライトXLS LTSタイプ L-10MLXLS 17011783	70,400	72,600	1166	1166							
64-3927-94	ビレットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS 17011788	74,900	77,200	1166	1166							
64-3927-95	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+ 17014413	66,700	68,800	1166	1166							
64-3927-96	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+ 17014409	66,700	68,800	1166	1166							
64-3927-97	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+ 17014412	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-98	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+ 17014408	60,700	62,600	1166	1166							
64-3927-99	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-200XLS+ 17014411	60,700	62,600	1166	1166							
64-3928-01	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+ 17014414	60,700	62,600	1166	1166							
64-3928-02	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+ 17014407	60,700	62,600	1166	1166							
64-3928-03	ビレットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+ 17014410	60,700	62,600	1166	1166							
64-3928-04	ビレットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS 17011801	68,600	72,600	1166	1166							
64-3928-05	ビレットライトXLS 汎用タイプ SL-10MLXLS 17011795	70,400	72,600	1166	1166							
64-3928-06	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L8-10XLS+ 17013802	187,900	193,600	1166	1166							
64-3928-07	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L8-20XLS+ 17013803	175,300	180,600	1166	1166							
64-3928-08	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L8-50XLS+ 17013804	175,300	180,600	1166	1166							
64-3928-09	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L8-200XLS+ 17013805	175,300	180,600	1166	1166							
64-3928-10	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L8-300XLS+ 17013806	175,300	180,600	1166	1166							
64-3928-11	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L8-1200XLS+ 17014496	226,300	233,100	1166	1166							
64-3928-12	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L12-10XLS+ 17013807	229,600	236,500	1166	1166							
64-3928-13	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L12-20XLS+ 17013808	212,200	218,600	1166	1166							
64-3928-14	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L12-50XLS+ 17013809	212,200	218,600	1166	1166							
64-3928-15	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L12-200XLS+ 17013810	212,200	218,600	1166	1166							
64-3928-16	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L12-300XLS+ 17013811	212,200	218,600	1166	1166							
64-3928-17	LTSビレットライトXLS+ マルチチャンネルビレット L12-1200XLS+ 17014497	285,300	293,900	1166	1166							
64-3928-23	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E8-10XLS+ 17013792	299,200	308,200	1170	1170							
64-3928-24	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E8-20XLS+ 17013793	299,200	308,200	1170	1170							
64-3928-25	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E8-50XLS+ 17013794	299,200	308,200	1170	1170							
64-3928-26	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E8-200XLS+ 17013795	299,200	308,200	1170	1170							
64-3928-27	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E8-300XLS+ 17013796	299,200	308,200	1170	1170							
64-3928-28	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E8-1200XLS+ 17014498	299,200	308,200	1170	1170							
64-3928-29	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E12-10XLS+ 17013797	335,200	345,300	1170	1170							
64-3928-30	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E12-20XLS+ 17013798	335,200	345,300	1170	1170							
64-3928-31	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E12-50XLS+ 17013799	335,200	345,300	1170	1170							
64-3928-32	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E12-200XLS+ 17013800	335,200	345,300	1170	1170							
64-3928-33	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E12-300XLS+ 17013801	335,200	345,300	1170	1170							
64-3928-34	E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビレット E12-1200XLS+ 17014499	335,200	345,300	1170	1170							
64-3928-40	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-10XLS+ 17014484	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-41	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-20XLS+ 17014487	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-42	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-100XLS+ 17014483	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-43	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-200XLS+ 17014486	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-44	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-300XLS+ 17014488	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-45	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-1000XLS+ 17014482	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-46	E4-XLS+ 電動シングルビレット E4-2000XLS+ 17014485	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-47	E4 電動シングルビレット E4-5000XLS 17012312	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-48	E4 電動シングルビレット E4-10MLXLS 17012313	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-49	E4 電動シングルビレット E4-20MLXLS 17012314	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-50	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-10XLS+ 17014491	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-51	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-20XLS+ 17014494	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-52	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-100XLS+ 17014490	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-53	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-200XLS+ 17014493	146,000	154,200	1170	1170							
64-3928-54	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-300XLS+ 17014495	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-55	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-1000XLS+ 17014489	149,700	154,200	1170	1170							
64-3928-56	E4-XLS+ 電動シングルビレット SE4-2000XLS+ 17014492	149,700	154,200	1170	1170							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
64-3931-02	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 1200 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389230	12,100	12,500	1189	1189							
64-3931-03	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 1200 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389234	13,600	14,100	1189	1189							
64-3931-04	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 1200 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389231	22,500	23,200	1189	1189							
64-3931-05	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 2000 μL 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389236	13,600	14,100	1189	1189							
64-3931-06	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 2000 μL S 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389238	15,200	15,700	1189	1189							
64-3931-07	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 2000 μL F 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389237	22,500	23,200	1189	1189							
64-3931-08	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 5000 μL 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389256	11,000	11,400	1189	1189							
64-3931-09	LTSチップ リム-バルカバ-ラック RT LTS 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389257	12,800	13,200	1189	1189							
64-3931-97	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 300 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389058	11,000	11,400	1190	1190							
64-3931-98	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 300 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389059	12,800	13,200	1190	1190							
64-3931-99	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 300 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389136	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-04	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 10 μL 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389163	12,100	12,500	1190	1190							
64-3932-06	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 10 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389172	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-07	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 10 μL G 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389174	12,100	12,500	1190	1190							
64-3932-08	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 10 μL GS 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389178	13,600	14,100	1190	1190							
64-3932-09	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 10 μL FG 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389175	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-10	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 10 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389189	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-11	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 100 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389170	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-12	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 250 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389191	11,000	11,400	1190	1190							
64-3932-13	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 250 μL S 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389193	12,800	13,200	1190	1190							
64-3932-14	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 200 μL F 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389186	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-15	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 250 μL W 960A/10 1個(96本×10ラック入) 30389195	11,000	11,400	1190	1190							
64-3932-16	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 1000 μL 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389164	12,100	12,500	1190	1190							
64-3932-17	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 1000 μL S 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389168	13,600	14,100	1190	1190							
64-3932-18	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 1000 μL F 768A/8 1個(96本×8ラック入) 30389165	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-19	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 2000 μL 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389183	13,600	14,100	1190	1190							
64-3932-20	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 2000 μL S 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389185	15,200	15,700	1190	1190							
64-3932-21	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 2000 μL F 480A/8 1個(60本×8ラック入) 30389184	22,500	23,200	1190	1190							
64-3932-22	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 5000 μL 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389198	11,000	11,400	1190	1190							
64-3932-23	汎用チップ リム-バルカバ-ラック RT UNV 5000 μL S 192A/8 1個(24本×8ラック入) 30389199	12,800	13,200	1190	1190							
64-5196-57	密閉系向循環式ハンディクーラー TRL-108E	340,000	360,000	93	93							
64-5196-58	密閉系向循環式ハンディクーラー TRL-108H	395,000	415,000	93	93							
64-5196-59	プログラム式密閉系向循環式ハンディクーラー TRL-108HP	440,000	460,000	93	93							
64-5196-97	恒温水槽 T-104NA	298,000	343,000	82	82							
64-5196-98	恒温水槽 T-104NB	339,000	390,000	82	82							
64-5196-99	恒温水槽 T-104NC	790,000	890,000	82	82							
64-5197-03	恒温油槽 T-201	265,000	290,000	112	112							
64-5197-04	恒温油槽 T-201P	360,000	385,000	112	112							
64-5197-12	コンパクトタイプハンディクーラー TRL-107NH	140,000	160,000	103	103							
64-5197-13	コンパクトタイプハンディクーラー TRL-107NHF	140,000	160,000	103	103							
64-5197-16	コンパクトタイプハンディクーラー TRL-117N	227,000	250,000	103	103							
64-5197-17	コンパクトタイプハンディクーラー TRL-117NF	227,000	250,000	103	103							
64-5197-20	温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) TRL-117SR	297,000	322,000	104	104							
64-5197-21	温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) TRL-117SFR	297,000	322,000	104	104							
64-5197-25	温度調節器内蔵タイプハンディクーラー TRL-117D	420,000	462,000	104	104							
64-5197-27	大型産業用ハンディクーラー TRL-107G	570,000	610,000	104	104							
64-5197-28	大型産業用ハンディクーラー TRL-107GL	729,000	720,000	104	104							
64-5197-29	大型産業用ハンディクーラー TRL-117G2	810,000	850,000	104	104							
64-5197-30	大型産業用ハンディクーラー TRL-117G2S	890,000	980,000	104	104							
64-5198-83	チャック付きポリ袋 B7 200枚 4207-9262	600	590									
64-5198-86	チャック付きポリ袋 A5 100枚 4207-9293	840	830									
64-5198-87	チャック付きポリ袋 B5 100枚 4207-9309	860	840									
64-5198-89	チャック付きポリ袋 B4 100枚 4207-9323	1,850	1,810									
64-5198-90	チャック付きポリ袋 A3 100枚 4207-9330	2,420	2,350									
64-7812-73	粘度計校正用標準液 JS2 5	23,800	35,000	698	698							
64-7812-74	粘度計校正用標準液 JS5	23,800	35,000	698	698							
64-7812-75	粘度計校正用標準液 JS10	23,800	35,000	698	698							
64-7812-76	粘度計校正用標準液 JS20	23,800	36,000	698	698							
64-7812-77	粘度計校正用標準液 JS50	23,800	35,000	698	698							
64-7812-78	粘度計校正用標準液 JS100	23,800	35,000	698	698							
64-7812-79	粘度計校正用標準液 JS200	23,800	35,000	698	698							
64-7812-80	粘度計校正用標準液 JS500	23,800	35,000	698	698							
64-7812-81	粘度計校正用標準液 JS1000	23,800	35,000	698	698							
64-7812-82	粘度計校正用標準液 JS2000	23,800	35,000	698	698							
64-7812-83	粘度計校正用標準液 JS14000	24,800	36,000	698	698							
64-7812-84	粘度計校正用標準液 JS52000	24,800	36,000	698	698							
64-7812-85	粘度計校正用標準液 JS160000	24,800	36,000	698	698							
64-8280-95	Tips HRC UNV 10 μL X 960C/10(RC)リサーチグレード ロングチップ 汎用 10μL 1箱(96本×10ラック入) 30537525	8,200	8,500	1190	1190							
64-8280-96	Tips HRC UNV 10 μL SX 960C/10(RC)リサーチグレード ロングチップ 汎用 減菌済 10μL 1箱(96本×10ラック入) 30537526	9,400	9,700	1190	1190							
64-8280-97	Tips HRC UNV 10 μL FX 960C/10(RC)リサーチグレード ロングチップ 汎用 フィルタ付 10μL 1箱(96本×10ラック入) 30537527	16,600	17,700	1190	1190							
64-8280-98	RSC-UNV-C-10 μL-960/10 RGJリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537471	7,400	7,700	1190	1190							
64-8280-99	RSC-UNV-C-10 μL-960/10 RGJリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537474	8,700	9,000	1190	1190							
64-8281-01	RSC-UNV-C-250 μL-960/10 RGJリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537472	7,400	7,700	1190	1190							
64-8281-02	RSC-UNV-C-250 μL-960/10 RGJリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×10段入) 30537475	8,700	9,000	1190	1190							
64-8281-03	RSC-UNV-C-1000 μL-768/8 RGJリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×8段入) 30537473	7,400	7,700	1190	1190							
64-8281-04	RSC-UNV-C-1000 μL-768/8 RGJリサーチグレードチップ 詰め替え 1箱(96本×8段入) 30537476	8,700	9,000	1190	1190							
64-8281-05	RC UNV 10 μL 1000C RGJリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537470	3,600	3,800	1190	1190							
64-8281-06	RC UNV 10 μL X 1000C RGJリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537524	3,700	3,900	1190	1190							
64-8281-07	RC UNV 250 μL 1000C RGJリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537469	3,600	3,800	1190	1190							
64-8281-08	RC UNV 1000 μL 1000C RGJリサーチグレードチップ バルク 1袋(1000本入) 30537468	4,400	4,600	1190	1190							
64-8890-14	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCAA64-1SJP	315,000	338,000	424	424							
64-8890-16	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA124H-1SJP	325,000	349,000	424	424							
64-8890-18	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA224H-1SJP	361,000	387,000	424	424							
64-8890-20	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA324H-1SJP	415,000	445,000	424	424							
64-8890-23	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA323H-1SJP	247,000	265,000	424	424							
64-8890-25	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA423H-1SJP	284,000	305,000	424	424							
64-8890-27	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA623H-1SJP	316,000	339,000	424	424							
64-8890-29	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA1203H-1SJP	416,000	446,000	424	424							
64-8890-34	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA2202H-1SJP	237,000	254,000	424	424							
64-8890-36	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA3202H-1SJP	246,000	264,000	424	424							
64-8890-38	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA4202H-1SJP	262,000	281,000	424	424							
64-8890-40	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA6202H-1SJP	315,000	338,000	424	424							
64-8890-46	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA8201H-1SJP	242,000	260,000	424	424							
64-8890-48	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA10201H-1SJP	325,000	349,000	424	424							
64-8890-50	電子天秤 Entris II BCA アドバンスシリーズ BCA12201H-1SJP	359,000	385,000	424	424							
64-8927-60	平底プラスチック 5000mL HF-SLSCI	24,750	27,200									
64-9483-44	遠心濃縮器 ビスピンター-ポ15RC RC膜 MWCO5,000 12個入 VS15TR1	22,800	23,500	1261	1261						460	
64-9483-45	遠心濃縮器 ビスピンター-ポ15RC RC膜 MWCO5,000 48個入 VS15TR2	72,000	74,200	1261	1261							
64-9483-46	遠心濃縮器 ビスピンター-ポ15RC RC膜 MW											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カガ ログ 頁
65-3977-56	SmartCheck 機能テストキット 30448961	70.100	72.300	1168	1168							
6-541-01	攪拌棒 (POM製) 8 × 250	550	970	1842	1842							
6-541-02	攪拌棒 (POM製) 10 × 300	1,290	1,880	1842	1842							
6-541-03	攪拌棒 (POM製) 12.5 × 300	1,190	1,670	1842	1842							
65-8651-36	セロックス EMS 止血ガーゼ 8 × 8 1袋 (4枚入) A13MT003	4,200	4,900			986						
65-9616-36	ビベット・エイド リフレッシュキット 4-040-091	10,100	10,800	1208	1208							
66-0005-14	コンパクト担架 クイックリッター H12RE001	9,400	10,500			978						
66-0024-62	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(25個入) VS02H91	30,800	31,800	1260	1260							
66-0024-63	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(100個入) VS02H92	94,600	97,500	1260	1260							
66-0024-64	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(25個入) VS02H11	30,800	31,800	1260	1260							
66-0024-65	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(100個入) VS02H12	94,600	97,500	1260	1260							
66-0024-66	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(25個入) VS02H01	30,800	31,800	1260	1260							
66-0024-67	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(100個入) VS02H02	94,600	97,500	1260	1260							
66-0024-68	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(25個入) VS02H21	30,800	31,800	1260	1260							
66-0024-69	遠心濃縮器ピバスピン2 1箱(100個入) VS02H22	94,600	97,500	1260	1260							
66-0024-70	遠心濃縮器ピバスピン6 1箱(25個入) VS0691	32,800	33,800	1260	1260							
66-0024-71	遠心濃縮器ピバスピン6 1箱(100個入) VS0692	100,000	103,000	1260	1260							
66-0024-72	遠心濃縮器ピバスピン6 1箱(25個入) VS0651	32,800	33,800	1260	1260							
66-0024-73	遠心濃縮器ピバスピン6 1箱(100個入) VS0652	100,000	103,000	1260	1260							
66-0024-74	遠心濃縮器ピバスピン6 1箱(25個入) VS0661	32,800	33,800	1260	1260							
66-0024-75	遠心濃縮器ピバスピン6 1箱(100個入) VS0662	100,000	103,000	1260	1260							
66-0024-76	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(12個入) VS15RH91	22,800	23,500	1260	1260							
66-0024-77	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(48個入) VS15RH92	72,000	74,200	1260	1260							
66-0024-78	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(12個入) VS15RH11	22,800	23,500	1260	1260							
66-0024-79	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(48個入) VS15RH12	72,000	74,200	1260	1260							
66-0024-80	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(12個入) VS15RH01	22,800	23,500	1260	1260							
66-0024-81	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(48個入) VS15RH02	72,000	74,200	1260	1260							
66-0024-82	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(12個入) VS15RH21	22,800	23,500	1260	1260							
66-0024-83	遠心濃縮器ピバスピン15R 1箱(48個入) VS15RH22	72,000	74,200	1260	1260							
6-6602-01	エアガン セット CAGN-14	13,530	16,360	2600	2600							
6-6602-02	交換カートリッジ 2個入 CAGNC-80N1-14	6,930	8,320	2600	2600							
6-6602-03	エアガン(クリーン洗浄済) コイルホース HOSE-1	8,600	8,970	2600	2600							
6-6602-04	エアガン用クイックカブラ TS-2NZP	1,760	2,110	2600	2600							
6-6602-05	エアガン用クイックカブラ TS-3NP	1,760	2,110	2600	2600							
6-6602-06	エアガン用クイックカブラ TS-4NP	1,760	2,110	2600	2600							
6-6602-11	エアガン用白色先端ノズル 交換用先端ノズル白	880	1,060	2600	2600							
6-741-31	セパラルプラスチック 丸型 300mL 口内径φ75mm	10,800	11,300	1682	1682							
6-741-32	セパラルプラスチック 丸型 500mL 口内径φ75mm	12,800	13,400	1682	1682							
6-741-33	セパラルプラスチック 丸型 1000mL 口内径φ75mm	20,000	20,900	1682	1682							
6-741-34	セパラルプラスチック 丸型 1000mL 口内径φ120mm	22,300	23,200	1682	1682							
6-741-36	セパラルプラスチック 丸型 3000mL 口内径φ120mm	48,700	50,900	1682	1682							
6-741-37	セパラルプラスチック 丸型 5000mL 口内径φ120mm	72,400	75,300	1682	1682							
67-6652-20	US産 牛胎児血清 500mL 35-015-CV	120,000	132,000	1492	1492							
67-6652-21	オーストラリア産 牛胎児血清 500mL 35-076-CV	150,000	165,000	1492	1492							
67-6652-22	USDA認定国産 牛胎児血清 500mL 35-010-CV	60,000	66,000	1492	1492							
67-6652-23	南米産 牛胎児血清 500mL 35-079-CV	50,000	56,000	1492	1492							
67-7083-88	ドライキャビ W380 × D290 × H280 (足含む) mm PD-29	19,880	21,000	951	951							
67-7083-89	ドライキャビ W320 × D320 × H460 (足含む) mm PD-40	24,750	26,100	951	951							
67-7083-90	ドライキャビ W320 × D320 × H590 (足含む) mm PD-55	27,380	28,900	951	951							
67-7083-91	ドライキャビ W400 × D380 × H630 (足含む) mm PD-88	40,130	42,300	951	951							
67-7083-92	ドライキャビ W400 × D380 × H740 (足含む) mm PD-105	52,380	55,200	951	951							
67-7098-54	311-03780 オールステンレス薬品器具用箱 STT-9	396,000	468,000								439	
67-8735-31	吸引装置 S-101V	115,500	122,000	386	386							
67-8735-32	吸引装置 (パイオハザード対策用) S-302VBH	140,500	146,000	386	386							
68-0449-33	ビベット・エイド PA400型 4-040-100-J	59,400	60,000	1208	1208							
68-0449-36	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 1-5 μL 90mm Long 250個入 2-000-001-90	8,700	9,600	1210	1210							
68-0449-37	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 5 μL 250個入 2-000-005	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-38	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 10 μL 250個入 2-000-010	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-39	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 20 μL 250個入 2-000-020	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-40	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 25 μL 250個入 2-000-025	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-41	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 30 μL 250個入 2-000-030	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-42	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 40 μL 250個入 2-000-040	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-43	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 44.7 μL 250個入 2-000-044	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-44	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 50 μL 250個入 2-000-050	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-45	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 75 μL 250個入 2-000-075	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-46	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 100 μL 250個入 2-000-100	8,000	8,600	1210	1210							
68-0449-47	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 200 μL 250個入 2-000-200	9,600	10,500	1210	1210							
68-0449-48	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 100/200 μL 250個入 2-000-201	9,600	10,500	1210	1210							
68-0449-49	目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 44.7 μL ヘパリン処理済 (Na+) 250個入 2-000-044-H	11,700	12,700	1210	1210							
68-0449-66	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 3.0 μL 100個入 1-000-0030	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-68	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 3.33 μL 100個入 1-000-0033	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-70	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 4.0 μL 100個入 1-000-0040	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-72	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 5.0 μL 100個入 1-000-0050	2,800	2,900	1211	1211							
68-0449-74	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 6.66 μL 100個入 1-000-0066	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-80	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 9.0 μL 100個入 1-000-0090	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-83	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 15 μL 100個入 1-000-0150	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-85	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 20 μL 100個入 1-000-0200	2,800	2,900	1211	1211							
68-0449-87	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 25 μL 100個入 1-000-0250	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-89	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 30 μL 100個入 1-000-0300	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-91	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 40 μL 100個入 1-000-0400	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-93	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 50 μL 100個入 1-000-0500	2,800	2,900	1211	1211							
68-0449-95	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 75 μL 100個入 1-000-0750	2,800	3,100	1211	1211							
68-0449-97	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 80 μL 100個入 1-000-0800	2,800	3,100	1211	1211							
68-0450-03	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 200 μL 100個入 1-000-2000	4,700	5,200	1211	1211							
68-0450-06	ドラモンド・マイクロキャップ (ガラス毛細管) 5/10/20/50/100 μL 1-000-125K	12,200	15,400	1211	1211							
68-0450-08	プラスチック・コート・ヘマトクリット毛細管 ブレイン 200個 × 5箱入 1-040-7500-C/5	11,800	12,800	1211	1211							
68-0450-09	プラスチック・コート・ヘマトクリット毛細管 ヘパリン処理済 (NH4+) 200個 × 5箱入 1-040-7500-HC/5	12,900	14,000	1211	1211							
68-0450-10	プラスチック・ヘマトクリット毛細管 ブレイン 200個 × 5箱入 8-000-7520/5	22,200	24,000	1211	1211							
68-0450-11	プラスチック・ヘマトクリット毛細管 ヘパリン処理済 (Na+) 200個 × 5箱入 8-000-7520-H/5	23,600	25,500	1211	1211							
68-0450-25	容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー モデル590 3-000-590	110,000	115,000	1168	1168							
68-0450-38	容量固定式マイクロディスペンサー モデル390 3-000-390	48,000	50,000	1168	1168							
68-0450-53	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔、16/ズル、ストレートタイプ 3-000-102	59,000	68,700	1168	1168							
68-0450-54	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔、24/ズル、ストレートタイプ 3-000-101	71,000	82,300	1168	1168							
68-0450-55	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔、4/ズル、ストレートタイプ 3-000-090	34,000	40,100	1168	1168							
68-0450-56	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔、8/ズル、ストレートタイプ 3-000-093	41,000	44,500	1168	1168							
68-0450-57	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔、12/ズル、ストレートタイプ 3-000-096	53,600	58,000	1168	1168							
68-0450-58	ディスペンサー用マニホールド 20mm間隔、4/ズル、ストレートタイプ 3-000-097	41,000	44,500	1168	1168							
68-0450-59	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔、16/ズル、ベントタイプ 3-000-104	59,000	68,700	1168	1168							
68-0450-60	ディスペンサー用マニホールド 4.5mm間隔、24/ズル、ベントタイプ 3-000-103	71,000	82,300	1168	1168							
68-0450-61	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔、8/ズル、ベントタイプ 3-000-094	41,000	44,500	1168	1168							
68-0450-62	ディスペンサー用マニホールド 9mm間隔、12/ズル、ベントタイプ 3-000-099	53,600	58,000	1168	1168							
68-0450-63	ディスペンサー用マニホールド 20mm間隔、4/ズル、ベントタイプ 3-000-0											

2025年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナピズ2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナピ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
68-0954-01	ジャーネスターE(バックライト照射) 2連 JMD-2E	241,000	252,000	200	200							
68-0954-02	ジャーネスターE(バックライト照射) 3連 JMD-3E	280,000	300,000	200	200							
68-0954-03	ジャーネスターE(バックライト照射) 4連 JMD-4E	318,000	340,000	200	200							
68-0954-04	ジャーネスターE(バックライト照射) 6連 JMD-6E	398,000	430,000	200	200							
68-0954-05	ジャーネスターE(バックライト照射) 8連 JMD-8E	498,000	520,000	200	200							
68-0988-17	汎用チップ HRCラックタイプフィルター減菌済 250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749255	17,100	17,700	1190	1190							
68-0988-18	汎用チップ HRCラックタイプ250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749253	8,200	8,500	1190	1190							
68-0988-19	汎用チップ HRCラックタイプ 減菌済 250μL ロング 1箱(96本×8ラック入) 30749254	9,400	9,700	1190	1190							
6-8134-01	真綿ブラシ(スタンダード型) φ0.14×16mm 機械種 2行	190	220	2126	2126							
6-8134-02	真綿ブラシ(スタンダード型) φ0.14×16mm 機械種 3行	210	240	2126	2126							
6-8134-03	真綿ブラシ(スタンダード型) φ0.14×16mm 機械種 4行	230	270	2126	2126							
6-8134-04	真綿ブラシ(スタンダード型) φ0.14×18mm 機械種 剣型	610	690	2126	2126							
6-8134-05	真綿ブラシ(スタンダード型) φ0.14×18mm 機械種 小剣	680	770	2126	2126							
68-1422-09	法人用11ax(Wi-Fi 6E)ドライブバンド無線LAN AP WAPM-AXETR	133,000	141,000	2622	2622							
68-5163-05	コンパクトタイプハンディケーラー TRL-117M	190,000	210,000	103	103							
68-5163-06	コンパクトタイプハンディケーラー TRL-117V	190,000	210,000	103	103							
68-5212-01	ミクロ天びん XPR3V	3,104,000	3,197,200	422	422							
68-5347-71	分析天秤 ひょう量:120g MX105	942,600	970,900	423	423							
68-5347-72	分析天秤 ひょう量:42g/120g MX105DU	754,100	776,800	423	423							
68-5347-74	分析天秤 ひょう量:82g/220g MX205DU	812,100	836,500	423	423							
68-5347-76	上皿天秤 ひょう量:320g MX303	441,400	454,700	427	427							
68-5347-78	上皿天秤 ひょう量:620g MX603	529,700	545,600	427	427							
68-5347-82	上皿天秤 ひょう量:2200g MX2002	454,200	467,900	427	427							
68-5347-83	上皿天秤 ひょう量:4200g MX4002	493,700	508,600	427	427							
68-5347-85	上皿天秤 ひょう量:6200g MX6002	543,100	559,400	427	427							
68-5347-87	上皿天秤 ひょう量:8200g MX8001	462,900	476,800	427	427							
68-5347-93	分析天秤 ひょう量:120g MR104	363,900	374,900	422	422							
68-5347-94	分析天秤 ひょう量:220g MR204	391,800	403,600	422	422							
68-5347-95	分析天秤 ひょう量:320g MR304	419,900	432,500	422	422							
68-5347-96	上皿天秤 ひょう量:220g MR203	252,700	260,300	426	426							
68-5347-97	上皿天秤 ひょう量:320g MR303	270,800	279,000	426	426							
68-5348-02	上皿天秤 ひょう量:2200g MR2002	278,700	287,100	426	426							
68-5348-03	上皿天秤 ひょう量:3200g MR3002	290,800	299,600	426	426							
68-5348-04	上皿天秤 ひょう量:4200g MR4002	303,000	312,100	426	426							
68-5348-05	上皿天秤 ひょう量:6200g MR6001	250,000	257,500	426	426							
68-5348-43	上皿ポータブル天秤 ひょう量:620g MA602PE	116,300	119,800	437	437							
68-5348-45	上皿ポータブル天秤 ひょう量:2200g MA2002PE	148,600	153,100	437	437							
68-5348-47	上皿ポータブル天秤 ひょう量:6200g MA6001PE	133,300	137,300	437	437							
68-5713-71	電動ピペット Picus 2, 1-ch, 0.2 - 10μL LH-747021	106,000	116,000	1170	1170							
68-5713-72	電動ピペット Picus 2, 1-ch, 5 - 120μL LH-747041	106,000	116,000	1170	1170							
68-5713-73	電動ピペット Picus 2, 1-ch, 10 - 300μL LH-747061	106,000	116,000	1170	1170							
68-5713-74	電動ピペット Picus 2, 1-ch, 50 - 1,000μL LH-747081	106,000	116,000	1170	1170							
68-5713-75	電動ピペット Picus 2, 1-ch, 100 - 5,000μL LH-747101	106,000	116,000	1170	1170							
68-5713-76	電動ピペット Picus 2, 1-ch, 500 - 10,000μL LH-747111	106,000	116,000	1170	1170							
6-9726-01	トラップ3口ガラスコ 500mL 16610	22,400	23,100	1699	1699							
7-1180-11	クーデックキューインポート(壁掛け式吸引器) ライナー(50個入) 凝固剤なし CGD10-H	20,000	30,000			1460						
7-1180-12	クーデックキューインポート(壁掛け式吸引器) ライナー(50個入) 凝固剤あり CGD10-G	35,000	52,500			1460						
7-172-32	キャリングボックス コック有り 1K型	28,200	33,600	2425	2425							
7-1764-01	ベリカン硬膜外麻酔針(NRFiL/硬膜外麻酔針) 17G×80mm 20本入 P-1780N	21,800	24,000			1434						
7-1764-02	ベリカン硬膜外麻酔針(NRFiL/硬膜外麻酔針) 17G×115mm 10本入 P-17115N	18,500	20,000			1434						
7-1764-03	ベリカン硬膜外麻酔針(NRFiL/硬膜外麻酔針) 18G×80mm 20本入 P-1880N	21,800	24,000			1434						
7-1764-05	ベリカン硬膜外麻酔針(NRFiL/硬膜外麻酔針) 20G×80mm 20本入 P-2080N	21,800	24,000			1434						
7-1764-06	ベリカン硬膜外麻酔針(NRFiL/硬膜外麻酔針) 22G×80mm 20本入 P-2280N	21,800	24,000			1434						
7-1786-01	ベンカン脊髄麻酔針 NRFiL 25G×75mm 25本入 PE-2575SIN	25,000	27,500			1434						
7-1786-02	ベンカン脊髄麻酔針 NRFiL 25G×90mm 25本入 PE-2590SIN	25,000	27,500			1434						
7-1786-03	ベンカン脊髄麻酔針 NRFiL 25G×90mm 25本入 PE-2590RIN	25,000	27,500			1434						
7-1786-04	ベンカン脊髄麻酔針 NRFiL 27G×75mm 25本入 PE-2775SIN	25,000	27,500			1434						
7-1786-05	ベンカン脊髄麻酔針 NRFiL 27G×90mm 25本入 PE-2790SIN	25,000	27,500			1434						
7-1786-06	ベンカン脊髄麻酔針 NRFiL 27G×90mm 25本入 PE-2790RIN	25,000	27,500			1434						
7-1787-01	スピノカン脊髄麻酔針 NRFiL 22G×88mm 25本入 4507908N-01	8,250	12,000			1434						
7-1787-02	スピノカン脊髄麻酔針 NRFiL 22G×120mm 25本入 4506908N-01	12,250	14,500			1434						
7-1787-03	スピノカン脊髄麻酔針 NRFiL 25G×75mm 25本入 4505751N-01	8,250	10,000			1434						
7-1787-04	スピノカン脊髄麻酔針 NRFiL 25G×88mm 25本入 4505905N-01	8,250	10,000			1434						
7-1803-01	ベリフィックスカテーテル用コネクタ NRFiL 25個入 4513800N-01	12,250	13,500			1435						
7-1804-11	ロフメッドフィルタ NRFiL 1箱(50個入) A-6750-88	60,000	66,000			-						
7-1805-01	ベリフィックスカテーテル(NRFiL/硬膜外カテーテル) ソフトチップカテーテル 25本入 4515048N-01	35,500	39,000			1435						
7-1805-02	ベリフィックスカテーテル(NRFiL/硬膜外カテーテル) ヘリックスカテーテル 25本入 45131501N-01	32,750	36,000			1435						
7-1806-01	LORシリンジ NRFiL スリッパタイプ 25本入 4631110	24,500	27,000			1434						
7-1806-02	LORシリンジ NRFiL ロックタイプ 25本入 4638110	24,500	27,000			1434						
7-1807-11	ベリフィックススタンダードキット LORシリンジ 1箱(10セット入) PSK-S1000RN	53,400	64,000			-						
7-1807-12	ベリフィックススタンダードキット ガラスシリンジ 1箱(10セット入) PSK-S2000RN	56,700	68,000			-						
7-1808-01	ベリフィックスセット(持続硬膜外麻酔カテーテルキット) ミニセット 10本入 PMS-S18N	28,300	31,100			1435						
7-1808-12	ベリフィックスセット(持続硬膜外麻酔カテーテルキット) フィルターセット 1箱(10セット入) PFS-S17RN	38,200	42,000			-						
7-1808-13	ベリフィックスセット(持続硬膜外麻酔カテーテルキット) フィルターセット 1箱(10セット入) PFS-S18RN	38,200	42,000			-						
7-1808-14	ベリフィックスセット(持続硬膜外麻酔カテーテルキット) フィルターセット 1箱(10セット入) PFS-S18LRN	44,700	49,200			-						
7-191-01	ビーカー 50mL(フッ素樹脂製)	1,990	2,090	1722	1722							
7-191-02	ビーカー 100mL(フッ素樹脂製)	2,220	2,330	1722	1722							
7-191-03	ビーカー 200mL(フッ素樹脂製)	3,640	3,830	1722	1722							
7-191-04	ビーカー 300mL(フッ素樹脂製)	4,440	4,670	1722	1722							
7-191-05	ビーカー 500mL(フッ素樹脂製)	7,000	7,360	1722	1722							
7-191-06	ビーカー 1000mL(フッ素樹脂製)	13,500	14,200	1722	1722							
7-191-07	ビーカー 2000mL(フッ素樹脂製)	27,000	28,400	1722	1722							
7-214-07	タンクBシリーズ B-30用フタ BC-30	15,700	24,100	1547	1547							
7-214-08	タンクBシリーズ B-40用フタ BC-40	29,300	35,200	1547	1547							
7-224-02	ケミフロン(R)攪拌棒(PGTFE) 200mm 1本	2,250	3,480	1843	1843							
7-224-03	ケミフロン(R)攪拌棒(PGTFE) 300mm 1本	5,920	7,380	1843	1843							
7-236-03	ケミフロン(R)スパーテル ヘラ付 H-21	2,780	4,270	1838	1838							
7-236-04	ケミフロン(R)スパーテル ヘラ付 H-24	3,040	4,560	1838	1838							
7-236-13	[AC減菌]ケミフロンスパーテル H-21 ヘラ付 5本入	16,900	25,700	1838	1838							
7-236-14	[AC減菌]ケミフロンスパーテル H-24 ヘラ付 5本入	18,200	27,100	1838	1838							
7-2519-03	アデント Sケア長時間安心パッド ダブルロックタイプ 36枚 業務用 20763898	2,090	2,450			-				114		
7-2520-11	アデントRケア紙ハンソ用パッド座位モレも防ぐ2回吸収1袋(48枚入) 21001052	1,540	1,620			-				114		
7-2545-01	エリエール 超吸収キッチンタオル 4ロール入(50カット) 21001199	340	380			-				87		
7-2545-12	エリエール 超吸収キッチンタオル 2ロール入(100カット/ロール) 21000996	310	330			-				-		
7-260-01	フッ素樹脂たこ糸 10m巻 茶	940	1,770	1808	1808							
7-260-02	フッ素樹脂たこ糸 2m巻 茶	2,810	7,950	1808	1808							
7-3045-01	ブラステック スクープストレッチャー PSS-1	120,000	208,000			980						
7-307-01	フッ素樹脂チューブカッター	7,400	8,970	1880	1880							
7-4800-02	ERBE 高周波手術装置 本体 (VIO100C) E120977	1,000,000	1,100,000			1612						
7-4800-16	ERBE 高周波手術装置用オプション 封極板 1箱(50個入) E120727	54,000	59,000			1612						
7-512-16	ePTFEガasket(PTFE製) RJ17-05	32,600	34,600	1967	1967							
7-512-17	ePTFEガasket(PTFE製) RJ20-05	44,600	47,300	1967	1967							
7-512-21	ePTFEガasket(PTFE製) RJ03-30	16,600	17,700	1967	1967							
7-512-22	ePTFEガasket(PTFE製) RJ05-15	15,400	16,400	1967	1967							
7-512-23	ePTFEガasket(PTFE製) RJ10-08	15,300	16,300	1967	1967							
7-512-24	ePTFEガasket(PTFE製) RJ14-05	15,300	16,300	1967	1967							
7-512-25	ePTFEガasket(PTFE製) RJ07-15	16,600	17,700	1967	1967							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナピス2024 頁	サニーフ ズ2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナピ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
7-690-01	救急バッグ G2プロメット 300×380×150mm B11ME102	65,000	86,700			988						
7-7472-11	エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 小判 200枚 21000698	160	170			333						
7-7472-12	エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 中判 200枚 21000697	200	210			333						
7-7554-02	保護メガネ TRYON スモーク TRYOPSF	2,330	2,400			451						
7-7554-03	保護メガネ TRYON CSP TRYOCSP	2,330	2,400			451						
7-7554-04	保護メガネ TRYON ブルーフラッシュ TRYOFASH	2,770	2,860			451						
7-8362-01	ウイル・ファイブ 2240151	2,000	2,500							29		
7-8362-02	ウイル・ファイブ 2240152	2,000	2,500							29		
7-8362-03	ウイル・ファイブ 2240153	2,000	2,500							29		
7-8362-04	ウイル・ファイブ 2240154	2,000	2,500							29		
7-8362-05	ウイル・ファイブ 2240155	2,000	2,500							29		
7-8567-01	Kスプーン 214	1,000	1,300			-				30		
7-8567-02	Kスプーン 215	1,000	1,300			-				30		
7-8984-01	アゴゴベル NINO505	4,800	5,100							327		
8-052-01	バナナ型チップ 黒 10ヶ入	2,140	2,600	2623	2623							
8-052-02	バナナ型チップ 赤 10ヶ入	2,140	2,600	2623	2623							
8-054-01	みの虫クリップ 大(リード線付10本組)	2,330	2,640	2623	2623							
8-054-02	みの虫クリップ 小(リード線付10本組)	1,970	2,240	2623	2623							
8-1244-01	チューブ絞り器(シーホルとBタイプ) HW-B	6,900	7,500			241						
8-1244-02	チューブ絞り器(シーホルとCタイプ) HW-C	13,800	16,000			241						
8-2390-01	フットゾンデ 170mm DC-200R	3,600	4,200			1109				502		
8-3096-11	ベスケア処置・消毒セット 処置用MV 1箱(20袋入) 028-605510-02	3,200	3,430			1362				490		
8-3096-12	ベスケア処置・消毒セット 消毒用SV 1箱(20袋入) 028-605520-02	2,600	2,780			1362				490		
8-3547-72	エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 中判 200枚×35袋 21000697	6,180	6,490			333						
8-3547-81	エルヴェール ベーパータオルエコスマート シングル 小判 200枚×42袋 21000698	5,940	6,310			333						
8-5173-01	錠剤ハサミ(お薬チョッキン) HC-200	1,980	2,280			236				509		
8-5193-11	スクラブストレッチャー(折りたたみ式) 13200011	61,300	139,600			980						
8-5635-03	ソフトプラグ 耳栓 29-10-00	300	320	2329	2329							
8-5687-11	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート (パウダーフリー) ホワイト L 100枚入	5,920	5,880	2243	2243							
8-5687-12	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート (パウダーフリー) ホワイト M 100枚入	5,920	5,880	2243	2243							
8-5687-13	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート (パウダーフリー) ホワイト S 100枚入	5,920	5,880	2243	2243							
8-6674-11	記録計用紙 12巻(1年分) RP-06-PJ	7,600	10,000			265						
8-7009-01	錠剤計数分配器(数えマス) KYG-100	4,400	4,800			238						
8-8598-11	エリエール(R) ベーパータオル スマートタイプ 230×210mm 200枚 20703333	250	270			332				84		
8-8598-61	エリエール ベーパータオルスマートタイプ シングル 200枚(中判)×30袋 20703333	5,860	6,190			332				84		
89-0060-33	ピベットエイド4-040-135 4-040-135	52,000	55,000	1208	1208							
89-0060-34	ピベットエイドXP2 4-040-501 4-040-501	55,000	59,000	1208	1208							
89-0060-35	ピベットエイドXP4-040-101-J 4-040-101-J	52,000	55,000	1208	1208							
89-6646-26	NanoPhotometer NP80 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) NP80-TOUCH	2,070,000	2,080,000	1324	1324							
89-6646-27	NanoPhotometer N60 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N60-TOUCH	1,700,000	1,750,000	1324	1324							
89-6646-28	NanoPhotometer N50 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N50-TOUCH	1,550,000	1,600,000	1324	1324							
89-6646-29	NanoPhotometer C40 分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) C40-TOUCH	880,000	960,000	1324	1324							
8-9888-01	錠剤ハサミ(お薬チョッキン) HC-100	2,300	2,600			236						
9-1137-01	ごっくんチェッカー-DX ごっくんチェッカー-DX+解析システムMySwallow	350,000	374,000			1788				325		
9-4018-01	ウォーターガン WGN-1	10,800	12,930	2602	2602	1527						
9-4018-02	ウォーターガン WGN-2	13,000	15,840	2602	2602	1527						
9-4018-03	ウォーターガン WGN-3	31,100	37,600	2602	2602	1527						
9-4018-11	ガン用フラットスプレーノズル WGN-VJ-14	4,020	4,980	2602	2602	1527						
9-4018-12	ガン用フルコーンスプレーノズル WGN-FJ-14	5,170	6,520	2602	2602	1527						
9-4018-13	ガン用フレッドホース継手セット WGN-J1/4	1,320	1,620	2602	2602	1527						
9-4018-24	ガン用PPコイルホース HOSE-WP-1	17,000	20,400	2602	2602	1527						
9-694-19	自動分析用サンプルカップ アキシンカップ 2mL 1箱(1000本入)	10,400	12,200	1112	1112	855						
69-8791-60	アイデアルM エアークッションマスク #0 新生児 1箱(10個入) ID-2581	12,000	9,000			-						
69-8791-61	アイデアルM エアークッションマスク #1 乳児 1箱(10個入) ID-2582	12,000	9,000			-						
69-8791-62	アイデアルM エアークッションマスク #2 小児(小) 1箱(10個入) ID-2583	12,000	9,000			-						
69-8791-63	アイデアルM エアークッションマスク #3 小児(大) 1箱(10個入) ID-2584	12,000	9,000			-						
69-8791-64	アイデアルM エアークッションマスク #4 成人 1箱(10個入) ID-2585	12,000	9,000			-						
69-8791-65	アイデアルM エアークッションマスク #5 成人(大) 1箱(10個入) ID-2586	12,000	9,000			-						
9-035-11	紫外線用メガネ NO-11	8,400	9,400	2224	2224							
3-7097-01	廃棄バッグ 40μm 1箱(100枚入) E706.1 6ヶッス入	4,300	4,650	2164	2164							
3-7097-02	廃棄バッグ 30μm 1箱(100枚×5巻入) H736.1 ロールタイプ	10,400	11,200	2164	2164							
3-7097-11	廃棄バッグ ワイヤーフレームホルダー H508.1 ワイヤーフレーム	5,450	5,950	2164	2164							
4-4450-01	粒度測定器 VF2110	91,200	98,500	717	717							
4-4450-02	粒度測定器 VF2111	87,000	94,000	717	717							
4-4450-03	粒度測定器 VF2112	91,200	98,000	717	717							
4-4450-04	粒度測定器 VF2113	91,200	98,000	717	717							
4-4450-05	粒度測定器 VF2118	133,000	136,500	717	717							
4-4767-12	CC2000 ろ紙付ドスカタ SP1703	22,500	27,500	722	722							
4-4767-13	CC2000 ろ紙付ドスカタ SP1704	22,500	19,800	722	722							
4-4767-15	CC2000 ろ紙付ドスカタ SP1706	26,800	24,200	722	722							