

2025年5月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年6月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2025年6月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策 カタログ 頁
I-518-14	標準比濁計(大型) NO.13	7,920	9,430		702								
I-518-15	標準比濁計(大型) NO.14	10,700	12,100		702								
I-518-16	標準比濁計(大型) NO.15	10,300	11,700		702								
I-518-17	標準比濁計(大型) NO.16	10,300	11,700		702								
I-518-18	標準比濁計(大型) NO.17	10,300	11,700		702								
I-518-19	標準比濁計(大型) NO.18	16,100	19,100		702								
I-518-20	標準比濁計(大型) NO.19	16,100	19,100		702								
I-5519-01	PTFE被覆ヒーター 110V-500W JW-1A	38,600	42,500		173								
I-5519-02	PTFE被覆ヒーター 220V-500W JW-2A	38,600	38,500		173								
I-5519-03	PTFE被覆ヒーター 110V-1k JW-1B	43,600	48,000		173								
I-5519-04	PTFE被覆ヒーター 220V-1k JW-2B	39,900	45,100		173								
I-5519-05	PTFE被覆ヒーター 220V-2k JW-2C	45,000	49,500		173								
I-5520-01	PTFE被覆ヒーター 110V-500W JL-1A	47,500	52,300		173								
I-5520-02	PTFE被覆ヒーター 220V-500W JL-2A	42,000	46,200		173								
I-5520-03	PTFE被覆ヒーター 110V-1k JL-1B	52,500	57,800		173								
I-5520-04	PTFE被覆ヒーター 220V-1k JL-2B	47,000	51,700		173								
I-5520-05	PTFE被覆ヒーター 220V-2k JL-2C	53,000	58,300		173								
I-5538-01	PTFEチューブヒーター JM-1	55,000	74,000		170								
I-5538-02	PTFEチューブヒーター JM-2	72,000	89,000		170								
I-5664-21-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー内蔵型 OM-25MF01	92,000	96,500		616								
I-5664-23-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー内蔵×1分種×1 OM-25MP11	163,800	163,300		616								
I-5664-24-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー分種×2 OM-25MP20	174,800	179,300		616								
I-5664-26-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー分種 OM-25MP10	133,000	137,500		616								
I-5664-42-20	酸素モニタ OM-25MF10 校正証明書付	104,000	108,500		616								
I-5710-11-22	温度調整水槽 出荷前点検検査書付 T-3S	255,000	277,000		108								
I-5717-01	クリーンルーム用リボンヒーター100V 20×1000mm	8,500	11,600		169								
I-5717-02	クリーンルーム用リボンヒーター100V 40×1000mm	12,000	17,600		169								
I-5717-03	クリーンルーム用リボンヒーター100V 20×2000mm	15,200	20,600		169								
I-5717-04	クリーンルーム用リボンヒーター100V 40×2000mm	24,000	32,900		169								
I-5719-21	フリー電源デジタル温度調節器 TS-PG	53,000	55,900		489								
I-5719-22	フリー電源デジタル温度調節器 TS-KG	50,000	52,800		489								
I-5721-01	測定抵抗体(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×L100 FPT100	28,000	30,800		510								
I-5721-02	測定抵抗体(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×L200 FPT200	24,300	26,800		510								
I-5721-03	測定抵抗体(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×L300 FPT300	25,800	28,400		510								
I-5723-01	K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×L100 FK100	20,000	22,000		504								
I-5723-02	K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×L200 FK200	21,500	23,700		504								
I-5723-03	K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×L300 FK300	22,800	25,200		504								
I-5724-21	フリー電源デジタル温度調節器 TS-K3G	161,000	170,000		489								
I-5774-31	コンバト天秤 CR21JP	14,100	14,600		441								
I-5774-34	コンバト天秤 CR82JP	18,900	19,500		441								
I-5774-41	コンバト天秤用ACアダプタ 46001724	3,800	4,000		441								
I-5774-42	コンバト天秤用ACアダプタプラグキット 46001780	2,400	2,500		441								
I-5928-12	極質ダクト KSC-HOP01	6,900	7,400		911								
I-5928-13	吸塵・脱臭装置 ダクトバンド KSC-BOP01	800	1,000		911								
I-5928-14	吸引フード KSC-COP01	42,000	48,000		911								
I-5928-16	吸塵・脱臭装置 交換用活性炭 KSC-CH01	5,200	5,800		911								
I-5928-17	吸塵・脱臭装置 交換用HEPAフィルター KSC-HP01	39,700	43,000		911								
I-6035-11	パーソナルインキュベーター PIC-101	76,000	101,000		59		866						
I-6142-11	小型恒温恒湿器 PIC-101S	152,000	188,000		69		57						
I-6158-01	成形真空シテーター 300×287×325mm MVD-100	73,800	77,300		993								
I-6241-02	ウェットタスクサイズ 1箱(2巻入) 60422	14,080	15,500		2030								
I-6241-21	ウェットタスクサイズ(ディスペンサー付)1ケース(6ロール入) 60451	13,500	14,880		2030								
I-6241-31	ウェットタスクサイズ詰め替え用1箱(6ロール入) 60455	13,500	14,880		2030								
I-6242-01	クレンジング用吸着マットPP-100 1箱(100枚入) 60901	25,000	24,200		2345								
I-6242-12	クレンジング用吸着マットエコ厚手20枚×5パック 60916	22,200	28,000		2345								
I-6242-13	クレンジング用吸着マットバワフルエコ250 1箱(100枚入) 60921	22,000	24,200		2345								
I-6242-14	クレンジング用吸着マットバワフルエコ500 1箱(50枚入) 60911	18,000	19,800		2345								
I-6449-01	シリコナイズドスナップキャップ付チューブ 0.6mL 500本入 02-681-311	10,000	10,940		1107								
I-6449-04	シリコナイズドスナップキャップ付チューブ 1.5mL 250本入 02-681-320	5,500	6,100		1107								
I-6449-07	シリコナイズドスナップキャップ付チューブ 2mL 250本入 02-681-321	6,800	7,430		1107								
I-6456-01	カードボードトレー 12-587-10	2,000	2,200		1451								
I-6515-11-20	アネモメーター風速計 校正証明書付 MODEL6006	102,800	111,800		648								
I-6537-01	K熱電対(シース型) TK φ1.6×L50	3,500	3,690		502								
I-6537-02	K熱電対(シース型) TK φ1.6×L100	3,500	3,690		502								
I-6537-03	K熱電対(シース型) TK φ1.6×L150	3,900	4,110		502								
I-6537-04	K熱電対(シース型) TK φ1.6×L200	3,900	4,110		502								
I-6537-05	K熱電対(シース型) TK φ1.6×L300	4,200	4,430		502								
I-6537-06	K熱電対(シース型) TK φ3.2×L50	3,700	3,890		502								
I-6537-07	K熱電対(シース型) TK φ3.2×L100	3,700	3,890		502								
I-6537-08	K熱電対(シース型) TK φ3.2×L150	4,100	4,310		502								
I-6537-09	K熱電対(シース型) TK φ3.2×L200	4,100	4,310		502								
I-6537-10	K熱電対(シース型) TK φ3.2×L300	4,400	4,620		502								
I-6539-11	温度コントローラー 100V SPC-100K	123,000	165,000		494								
I-6539-12	温度コントローラー 200V SPC-200K	125,000	167,000		494								
I-6540-11	デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1 TR-KNK	35,500	39,100		489								
I-6540-12	デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2 TR-KN-TK	54,400	59,900		489								
I-6634-01	流し台(一槽水切付) FAS-T-94	155,000	169,000		838								
I-6634-03	流し台(一槽水切付) FAS-T-96	162,000	178,000		838								
I-6634-04	流し台(一槽水切付) FAS-T-126	180,000	199,000		838								
I-6682-43	SUSジュネレーター G10-115	191,000	197,000		284								
I-6682-51	PCジュネレーターソフト 30750	47,000	52,000		284								
I-6682-52	PCジュネレーターハード 30750H	50,000	52,000		284								
I-6682-53	ハンディーホモジナイザー A1000SB	38,000	40,000		284								
I-6682-61	ハンディーホモジナイザー G5-75	174,000	180,000		284								
I-6682-62	ハンディーホモジナイザー G7-115ST	174,000	180,000		284								
I-6890-01	ステリカップ-GP 150mL 1箱(12個入) S2GPJ01RE	21,500	22,600		1249								
I-6890-03	ステリカップ-GP 500mL 1箱(12個入) S2GPJ05RE	35,800	37,600		1249								
I-6890-04	ステリカップ-GP 1000mL 1箱(12個入) S2GPJ10RE	45,500	47,800		1249								
I-6892-03	マイレクス 0.45um/4mm 100個入 SLLH04ML	16,100	16,900		1272								
I-6893-02	33mmマイレクス 0.8 μm (EOG)1箱(50個入) SLAAR33SS	20,600	21,600		1272								
I-6893-09	33mmマイレクス 0.45 μm (γ線)1箱(50個入) SLHVR33RS	21,100	22,200		1272								
I-7072-11	電動ハンドピペッター-(SI Pipette Filler) 9501(白)	51,300	52,840		1207								
I-7072-12	電動ハンドピペッター-(SI Pipette Filler) 9511(クリアー)	51,300	52,840		1207								
I-7072-13	電動ハンドピペッター-(SI Pipette Filler) 9521(透明青)	51,300	52,840		1207								
I-7072-14	電動ハンドピペッター-(SI Pipette Filler) 9531(透明赤)	51,300	52,840		1207								
I-7072-15	電動ハンドピペッター-(SI Pipette Filler) 9541(透明緑)	51,300	52,840		1207								
I-7072-21	電動ハンドピペッター用ウイングスタンド 9069	1,900	1,960		1207								
I-7282-02	マイレクス(R) 0.2um 250個入 SLGN03NB	74,600	78,300		1272								
I-7283-01	マイレクス(R) 0.45um 50個入 SLHN03NS	14,500	15,200		1272								
I-7283-02	マイレクス(R) 0.45um 250個入 SLHN03NB	64,800	68,000		1272								
I-7287-01	HPFマイレクス シリンジフィルター 1袋(50個入) SLHVM25NS	23,400	24,600		1271								
I-7347-01	強化瓶 250mL 6個 DS2126-0250	32,800	33,800		1511								
I-7347-06	強化瓶 10L 2226-0020JP	42,300	43,200		1511								
I-7347-07	強化瓶 20L 2226-0050	59,300	60,500		1511								
I-762-11	コロニーカウンターベン用 交換用ペン 3135 交換用ペン	2,330	2,800		1392								
I-7642-01	炭素測定器 KAM-01	92,000	152,000		337								
I-7643-01	安息角測定器 ASK-01	112,000	168,000		337								
I-7846-01	ステンレスチューブ316(光輝検線) 2	8,600	9,500		1922								
I-7846-02	ステンレスチューブ316(光輝検線) 3	9,000	9,500		1922								
I-7846-03	ステンレスチューブ316(光輝検線) 4	9,000	9,500		1922								
I-7846-04	ステンレスチューブ316(光輝検線) 1/16a	9,900	10,500		1922								
I-7846-05	ステンレスチューブ316(光輝検線) 1/16b	9,500	10,500		1922								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務例集 カタログ 頁
1-8511-31-20	ポータブル導電率メータ (Seven2Go) スタンダード 校正証明書付 30207955	176,600	181,300	571	571								
1-8511-32-20	ポータブル導電率メータ (Seven2Go) フォールドキット 校正証明書付 30207956	185,200	190,200	571	571								
1-8547-02	スクリューキャップチューブ 1.5mL (コンカ型) 1箱 (500本入)	19,000	20,700	1114	1114								
1-8547-04	スクリューキャップチューブ 2.0mL (コンカ型) 1箱 (500本入)	19,000	20,700	1114	1114								
1-8770-01	カルチャーベセル 15L 2600-0012	47,200	48,700	1080	1080								
1-8779-21	ステンレス投込ヒーター LYMAS103	11,400	12,900	171	171								
1-8779-22	ステンレス投込ヒーター LYMAS105	11,500	12,900	171	171								
1-8779-23	ステンレス投込ヒーター LYMAS110	12,200	13,600	171	171								
1-8779-24	ステンレス投込ヒーター LYMAS105L	12,500	13,900	171	171								
1-8779-25	ステンレス投込ヒーター LYMAS110	14,200	15,700	171	171								
1-8779-36	ステンレス投込ヒーター (SUS316L製) 810mm 2kW LYMC5220	22,000	24,000	171	171								
1-8793-13-20	接着剤ガス濃度計 0~25vol% (25~50vol%), 0~300ppm (300~2000ppm) 校正証明書付 XOC-2200	114,000	118,500	622	622								
1-8990-11	ミニふるい振とう機 MVS-1N	92,000	104,000	321	321								
1-9070-21	ポータブル電子天秤 φ120mm 220g SPX222JP	61,000	62,900	435	435								
1-9070-23	ポータブル電子天秤 φ120mm 420g SPX422JP	64,000	66,000	435	435								
1-9070-25	ポータブル電子天秤 170×140mm 220g SPX2201JP	59,100	62,900	435	435								
1-9070-33	ポータブル電子天秤 φ120mm 620g SPX622JP	72,400	74,600	435	435								
1-9070-34	ポータブル電子天秤 170×140mm 620g SPX6201JP	70,200	74,600	435	435								
1-9070-41	電子天秤用 RS232Cインターフェイスキット 30268982	10,800	11,200	435	435								
1-9070-42	電子天秤用 USBホストインターフェイスキット 30268983	18,000	18,600	435	435								
1-9070-43	電子天秤用 USBデバイスインターフェイスキット 30268984	12,400	12,800	435	435								
1-9242-31	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX124	271,700	279,900	422	422								
1-9242-32	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX224	304,200	313,400	422	422								
1-9242-33	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX223	172,000	177,200	426	426								
1-9242-34	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX423	226,600	233,400	426	426								
1-9242-35	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX622	139,400	143,600	426	426								
1-9242-36	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX2202	172,000	177,200	426	426								
1-9242-37	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX5202	249,800	257,300	426	426								
1-9242-38	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX4201	169,800	174,900	426	426								
1-9242-39	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX8201	202,100	208,200	426	426								
1-9242-40	ベーンック電子天びん アドベンチャーシリーズ AX324	358,800	369,600	422	422								
1-9320-02	研究記録用ノート HGハード表紙 A4 N-LB208HS	5,020	5,570	2078	2078								
1-9376-03	フィルターステム 150mL GA (セルロースアセテート) 0.22μm γ線滅菌済 12袋入 431154	19,700	19,300	1249	1249								
1-9376-04	フィルターステム 150mL GA (セルロースアセテート) 0.45μm γ線滅菌済 12袋入 431155	19,700	19,300	1249	1249								
1-9376-06	フィルターステム 150mL PES (ポリエーテルスルホン) 0.22μm γ線滅菌済 12袋入 431153	19,600	19,200	1249	1249								
1-9451-01	クラッシュャー (ハンマータイプ) NH-34	550,000	643,000	292	292								
1-9451-03	クラッシュャー (ハンマータイプ) NH-34S	590,000	673,000	292	292								
1-9451-12	クラッシュャー (ハンマータイプ) NH-20S	1,600,000	1,858,000	292	292								
1-9684-11	レーザーパワーメータ LP10	23,500	26,500	803	803								
1-9858-11	投込み型ヒーター ステンレス (SUS316L) 1kW LYPDS110	13,800	15,300	171	171								
1-9858-12	投込み型ヒーター ステンレス (SUS316L) 1kW LYPDT110	21,600	23,900	171	171								
1-9858-13	投込み型ヒーター ステンレス (SUS316L) 2kW LYPDS220	21,000	23,000	171	171								
1-9858-14	投込み型ヒーター ステンレス (SUS316L) 2kW LYPDT220	29,000	31,900	171	171								
1-9861-01	ニッセル製つぼ 本体 20mL 13-812-126	8,600	9,600	1862	1862								
1-9861-02	ニッセル製つぼ 本体 30mL 13-812-127	10,000	11,170	1862	1862								
1-9861-03	ニッセル製つぼ 本体 50mL 13-812-128	13,400	14,980	1862	1862								
1-9861-04	ニッセル製つぼ 本体 75mL 13-812-129	15,400	17,210	1862	1862								
1-9861-05	ニッセル製つぼ 本体 100mL 13-812-130	20,200	22,530	1862	1862								
1-9862-02	ニッセル製つぼ フタ 30mL用 13-812-133	5,200	5,780	1862	1862								
1-9862-04	ニッセル製つぼ フタ 75mL用 13-812-135	7,000	7,700	1862	1862								
1-9862-05	ニッセル製つぼ フタ 100mL用 13-812-136	8,700	9,540	1862	1862								
1-1388-01	マイクローター (両端タイプ) JM102	14,200	17,600	170	170								
1-1388-02	マイクローター (両端タイプ) JM204	15,700	19,100	170	170								
1-1388-03	マイクローター (両端タイプ) JM103	16,700	18,400	170	170								
1-1388-04	マイクローター (両端タイプ) JM206	19,200	22,400	170	170								
1-1388-05	マイクローター (両端タイプ) JM106	18,400	20,300	170	170								
1-1388-06	マイクローター (両端タイプ) JM212	22,500	28,500	170	170								
2-153-14	エアコンデンサ フィンデンサ 用 PTFE アダプター TS14/19 RR31206	6,860	7,500	1690	1690								
2-1611-01	熱電対コネクタ CK1	1,300	1,510	509	509								
2-2060-02	凍速管 (PET) 15mL 1ケース (50本/ラック×10ラック入) 430055	56,100	39,600	1778	1778								
2-2092-01	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 1μL MS-01	25,000	26,500	1221	1221								
2-2092-02	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 5μL MS-05	28,000	29,500	1221	1221								
2-2092-03	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 5μL MS-X05	12,500	13,200	1221	1221								
2-2092-04	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 10μL MS-10	7,500	8,000	1221	1221								
2-2092-05	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 25μL MS-25	9,500	10,000	1221	1221								
2-2092-06	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 50μL MS-50	11,000	11,600	1221	1221								
2-2092-07	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 100μL MS-100	14,000	14,700	1221	1221								
2-2092-08	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 250μL MS-250	15,000	15,800	1221	1221								
2-2092-09	液分折用マイクロシリジ (標準型・斜固定タイプ) 500μL MS-500	17,000	17,900	1221	1221								
2-2093-01	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 5μL MS-N05	16,500	17,400	1221	1221								
2-2093-02	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 10μL MS-N10	12,500	13,200	1221	1221								
2-2093-03	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 25μL MS-N25	13,000	13,700	1221	1221								
2-2093-04	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 50μL MS-N50	14,500	15,300	1221	1221								
2-2093-05	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 100μL MS-N100	16,000	16,800	1221	1221								
2-2093-06	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 250μL MS-N250	19,000	20,000	1221	1221								
2-2093-07	液分折用マイクロシリジ (標準型・互換針タイプ) 500μL MS-N500	22,000	23,100	1221	1221								
2-2094-01	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・斜固定タイプ) 5μL MS-G05	22,500	23,700	1221	1221								
2-2094-02	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・斜固定タイプ) 10μL MS-G10	20,800	21,900	1221	1221								
2-2094-03	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・斜固定タイプ) 25μL MS-G25	21,800	22,900	1221	1221								
2-2094-04	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・斜固定タイプ) 50μL MS-G50	22,500	23,700	1221	1221								
2-2094-05	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・斜固定タイプ) 100μL MS-G100	23,200	24,400	1221	1221								
2-2095-01	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・互換針タイプ) 5μL MS-NG05	25,000	26,300	1221	1221								
2-2095-02	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・互換針タイプ) 10μL MS-NG10	23,000	24,200	1221	1221								
2-2095-03	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・互換針タイプ) 25μL MS-NG25	24,000	25,200	1221	1221								
2-2095-04	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・互換針タイプ) 50μL MS-NG50	24,800	26,100	1221	1221								
2-2095-05	液分折用マイクロシリジ (ゴイダー付き・互換針タイプ) 100μL MS-NG100	25,500	26,800	1221	1221								
2-2112-01	全自動セルカウンター MaxiZ	870,000	910,000	1456	1456								
2-2112-12	全自動セルカウンター 用 Maxi セット (S) 1袋 (25枚入) MXC002	47,000	49,000	1456	1456								
2-2421-01	テクノワイプLR150-SS 1箱 (150枚×40袋入) 63441	20,800	24,000	2490	2490								
2-2421-02	テクノワイプLR50-M6 PL 1箱 (100枚×60袋入) 63421	33,000	37,800	2490	2490								
2-2421-03	テクノワイプLR100-L PL 1箱 (100												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025	サンクアスト 2025	ナビス2024	サニーフープ 2024	設備2024	アズビエア 2025	アズツール 2021	ナビ助2023	サイエンス カタログ	実務樹実力 カタログ
2-3429-12	光量子計 センサーセパレート式 MQ-200X	85,000	95,000	-	-								
2-3857-23	SureSTART/バイアル(品質証明書付) 300μL 透明フーズドインサート(青色キャップ) 100本 30LVW	21,000	21,500	1613	1613								
2-3857-24	SureSTART/バイアル(品質証明書付) 300μL 透明フーズドインサート(灰色キャップ/スリット)100本 30BLVW	22,100	22,600	1613	1613								
2-3857-26	SureSTART/バイアル(品質証明書付) 1.5mL 全量回収透明(灰色キャップ) 100本 39TR	42,200	44,200	1613	1613								
2-3857-29	SureSTART/バイアル(品質証明書付) 2.0mL 透明(青色キャップ) 100本 341W	18,400	18,800	1613	1613								
2-3857-30	SureSTART/バイアル(品質証明書付/洗浄) 2.0mL 透明(青色キャップ/スリット) 100本 40W	18,400	18,800	1613	1613								
2-3857-31	SureSTART/バイアル(品質証明書付) 2.0mL 褐色(青色キャップ) 100本 351W	20,100	20,500	1613	1613								
2-3857-32	SureSTART/バイアル(品質証明書付/洗浄) 2.0mL 褐色(青色キャップ/スリット) 100本 41W	20,100	20,500	1613	1613								
2-3857-33	SureSTART/バイアル(品質証明書付/洗浄) 2.0mL 透明(青色キャップ) 100本 34W	17,700	18,100	1613	1613								
2-3857-35	SureSTART/バイアル(品質証明書付/洗浄) 2.0mL 褐色(青色キャップ) 100本 35W	19,400	19,800	1613	1613								
2-3879-01	スーパーフロストプラス スライドガラス 白 1箱(72枚×2箱入) 12-550-15	19,500	21,100	1440	1440								
2-3879-02	スーパーフロストプラス スライドガラス 青 1箱(72枚×2箱入) 12-550-17	19,300	20,900	1440	1440								
2-3879-03	スーパーフロストプラス スライドガラス 緑 1箱(72枚×2箱入) 12-550-18	19,300	20,900	1440	1440								
2-3881-01	クライオバイアル 1.2mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T309-1A	90,900	98,400	1116	1116	852							
2-3881-02	クライオバイアル 2.0mL(内ネジ・丸底)1箱(100本×10袋入) T309-2	95,100	104,000	1116	1116	852							
2-3881-03	クライオバイアル 2.0mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T309-2A	81,900	89,500	1116	1116	852							
2-3881-04	クライオバイアル 3.0mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T309-3A	86,400	94,500	1116	1116	852							
2-3881-05	クライオバイアル 4.0mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T309-4A	108,500	118,700	1116	1116	852							
2-3881-06	クライオバイアル 5.0mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T309-5A	100,300	109,700	1116	1116	852							
2-3881-07	クライオバイアル 1.2mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T311-1	81,900	88,400	1116	1116	852							
2-3881-08	クライオバイアル 2.0mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T311-2	81,900	89,500	1116	1116	852							
2-3881-09	クライオバイアル 2.0mL(内ネジ・丸底)1箱(100本×10袋入) T311-3	81,900	89,500	1116	1116	852							
2-3881-10	クライオバイアル 4.0mL(内ネジ・丸底)1箱(100本×10袋入) T311-4	100,300	109,700	1116	1116								
2-3881-11	クライオバイアル 4.0mL(内ネジ・自立型)1箱(100本×10袋入) T311-4A	96,200	105,200	1116	1116								
2-3881-12	クライオバイアル 5.0mL(内ネジ・丸底)1箱(100本×10袋入) T311-5	113,900	124,500	1116	1116								
2-402-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 0.5μL 7000SKH PT2 4015-21700	40,400	41,000	1224	1224								
2-402-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 0.5μL 7000SKHWG 4015-21100	72,000	76,800	1224	1224								
2-402-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 0.5μL 7000SKHCH 4015-21200	94,500	100,700	1224	1224								
2-402-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 0.5μL 7000SKH PT3 4015-21000	40,400	40,700	1224	1224								
2-403-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7001KH PT2 4015-21701	38,500	41,000	1224	1224								
2-403-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7001KHGWG PT3 4015-21101	63,600	67,900	1224	1224								
2-403-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7001KHCH PT3 4015-21201	84,400	90,000	1224	1224								
2-403-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7001KH PT3 4015-21001	38,200	40,700	1224	1224								
2-404-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7101KH PT2 4015-21711	39,300	41,600	1224	1224								
2-404-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7101KHGWG PT3 4015-21111	68,800	73,500	1224	1224								
2-404-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7101KHCH PT3 4015-21211	92,200	98,300	1224	1224								
2-404-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 1μL 7101KH PT3 4015-21011	39,100	41,300	1224	1224								
2-405-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7002KH PT2 4015-21702	38,500	41,000	1224	1224								
2-405-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7002KHGWG PT3 4015-21102	65,600	69,900	1224	1224								
2-405-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7002KHCH PT3 4015-21202	103,000	109,100	1224	1224								
2-405-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7002KH PT3 4015-21002	39,500	40,700	1224	1224								
2-406-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7102KHGWG PT3 4015-21112	76,000	81,000	1224	1224								
2-406-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7102KHCH PT3 4015-21212	90,200	96,200	1224	1224								
2-406-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 2μL 7102KH PT3 4015-21012	40,100	39,800	1224	1224								
2-407-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 5μL 7105KH PST-2 4015-21715	38,500	41,000	1224	1224								
2-407-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 5μL 7105KHGWG PST-3 4015-21115	61,300	65,500	1224	1224								
2-407-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 5μL 7105KHCH PST-3 4015-21215	109,000	115,400	1224	1224								
2-407-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 5μL 7105KH PST-3 4015-21015	38,200	40,700	1224	1224								
2-4071-01	ガス抜きブライヤー 1020-22000	3,500	5,000	981	981								
2-409-01	マイクロシリンジ(9000シリーズ) 901N 10.0μL 4015-21091	45,700	21,600	1223	1223								
2-409-02	マイクロシリンジ(9000シリーズ) 901RN 10.0μL 4015-22091	56,300	27,800	1223	1223								
2-410-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 701N 10.0μL 4015-11001	11,000	11,700	1223	1223								
2-410-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 701N1WG 10.0μL 4015-11101	21,600	21,000	1223	1223								
2-410-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 701NCH 10.0μL 4015-11201	64,800	69,100	1223	1223								
2-410-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 701LT 10.0μL(針別売) 4015-13001	18,700	11,100	1223	1223								
2-410-05	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 701RN 10.0μL 4015-12001	18,500	19,800	1223	1223								
2-410-06	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 701N P75 10.0μL 4015-11501	16,800	15,000	1223	1223								
2-411-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 702N 25.0μL 4015-11002	16,200	17,100	1223	1223								
2-411-02	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 702N1WG 25.0μL 4015-11102	30,000	17,100	1223	1223								
2-411-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 702LT 25.0μL(針別売) 4015-13002	22,300	15,300	1223	1223								
2-411-05	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 702RN 25.0μL 4015-12002	23,700	25,100	1223	1223								
2-411-06	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 702NPTS 25.0μL 4015-11502	19,400	20,700	1223	1223								
2-412-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 705N 50.0μL 4015-11005	20,000	21,300	1223	1223								
2-412-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 705NCH 50.0μL 4015-11205	72,900	77,700	1223	1223								
2-412-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 705LT 50.0μL(針別売) 4015-13005	21,900	19,500	1223	1223								
2-412-05	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 705RN 50.0μL 4015-12005	27,500	29,300	1223	1223								
2-412-06	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 705N P75 50.0μL 4015-11505	26,100	24,500	1223	1223								
2-413-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 710N 100.0μL 4015-11010	23,200	24,500	1223	1223								
2-413-03	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 710NCH 100.0μL 4015-11210	74,600	79,500	1223	1223								
2-413-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 710LT 100.0μL(針別売) 4015-13010	23,800	23,100	1223	1223								
2-413-05	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 710RN 100.0μL 4015-12010	30,700	32,600	1223	1223								
2-413-06	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 710NPTS 100.0μL 4015-11510	27,000	28,100	1223	1223								
2-414-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 725N 250.0μL 4015-11025	25,000	29,300	1223	1223								
2-414-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 725LT 250.0μL(針別売) 4015-13025	25,800	27,500	1223	1223								
2-414-05	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 725RN 250.0μL 4015-12025	35,000	37,400	1223	1223								
2-414-06	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 725N P75 250.0μL 4015-11525	29,800	31,700	1223	1223								
2-415-01	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 750N 500.0μL 4015-11050	30,100	32,000	1223	1223								
2-415-04	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 750LT 500.0μL(針別売) 4015-13050	29,200	31,100	1223	1223								
2-415-05	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 750RN 500.0μL 4015-12050	37,300	39,800	1223	1223								
2-415-06	マイクロシリンジ(7000シリーズ) 750N P75 500.0μL 4015-11550	33,300	35,300	1223	1223								
2-416-01	マイクロシリンジ(8000シリーズ) 801N 10.0μL 4015-31001	38,500	32,900	1223	1223								
2-416-02	マイクロシリンジ(8000シリーズ) 801RN 10.0μL 4015-32001	41,800	40,700	1223	1223								
2-417-01	マイクロシリンジ(8000シリーズ) 802N 25.0μL 401												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策力 カタログ 頁
Z-8262-16	カートリッジヒーター CB083	4,000	4,580	169	169								
Z-8262-17	カートリッジヒーター CB101	3,100	4,420	169	169								
Z-8262-18	カートリッジヒーター CB102	3,200	3,940	169	169								
Z-8262-19	カートリッジヒーター CB103	3,600	4,340	169	169								
Z-8262-20	カートリッジヒーター CB106	3,600	4,520	169	169								
Z-9070-01	計量レードル 15mL 07907	840	1,000	1846	1846								
Z-9070-02	計量レードル 25mL 07902	800	1,060	1846	1846								
Z-9070-03	計量レードル 35mL 07905	820	1,100	1846	1846								
Z-9070-04	計量レードル 60mL AR-R162	960	1,220	1846	1846								
Z-9451-33	試験管(リム無し) PYREX(R) 5mL 1箱(720本入) 9820-12	44,000	39,600	1760	1760								
Z-9451-40	試験管(リム無し) PYREX(R) 34mL 1箱(576本入) 9820-20	125,000	112,320	1760	1760								
Z-9451-44	試験管(リム無し) PYREX(R) 50mL 1ケース(432本入) 9820-22	96,000	86,400	1760	1760								
Z-9475-04	メスフラスコ ClassA 茶 10mL 55640-10	3,410	3,070	1730	1730								
Z-9475-05	メスフラスコ ClassA 茶 25mL 55640-25	3,560	3,200	1730	1730								
Z-9475-06	メスフラスコ ClassA 茶 50mL 55640-50	3,750	3,370	1730	1730								
Z-9475-08	メスフラスコ ClassA 茶 200mL 55640-200	5,750	5,170	1730	1730								
Z-9669-05	ポータブルエアージャワー KAS-IP08	599,000	619,000	2424	2424			356	111				
Z-9669-06	ポータブルエアージャワー KAS-P13	796,000	834,000	2424	2424			356	111				
Z-9758-02	ガロン瓶 6本入 未洗浄	8,780	9,550	1593	1593								
Z-067-11	ステンレス薬品庫 SN SN型	237,000	246,000	865	865					197			
Z-1122-01	薬品庫 SG型	223,000	232,000	865	865					197			
Z-1122-12	ステンレス薬品庫 SN-SGセット	451,000	468,000	865	865					197			
Z-1479-01	セパレートホットプレート SHPR-4030	111,000	112,000	117	117								
Z-1681-09	メスフラスコ ClassA 白 保証書付き 250mL 5680-250	4,050	3,640	1730	1730								
Z-1682-09	メスフラスコ ClassA 茶 保証書付き 250mL 55680-250	6,850	6,160	1730	1730								
Z-1682-10	メスフラスコ ClassA 茶 保証書付き 500mL 55680-500	9,360	8,420	1730	1730								
Z-1682-11	メスフラスコ ClassA 茶 保証書付き 1000mL 55680-1L	10,100	9,080	1730	1730								
Z-3059-01	ルミラー(R)フィルム 1×10m×25um X30黒 X30 25	11,800	15,500	1951	1951								
Z-3059-02	ルミラー(R)フィルム 1×10m×38um X30黒 X30 38	13,000	16,900	1951	1951								
Z-3059-03	ルミラー(R)フィルム 1×10m×50um X30黒 X30 50	13,600	17,700	1951	1951								
Z-3059-04	ルミラー(R)フィルム 1×10m×75um X30黒 X30 75	20,400	26,600	1951	1951								
Z-3059-05	ルミラー(R)フィルム 1×10m×100um X30黒 X30 100	21,800	28,500	1951	1951								
Z-3059-06	ルミラー(R)フィルム 1×10m×125um X30黒 X30 125	23,600	30,700	1951	1951								
Z-3059-07	ルミラー(R)フィルム 1×10m×188um X30黒 X30 188	30,200	39,300	1951	1951								
Z-3059-08	ルミラー(R)フィルム 1×10m×250um X30黒 X30 250	39,400	51,300	1951	1951								
Z-3060-02	ルミラー(R)フィルム 1×10m×38um E20白 E20 38	15,700	20,500	1951	1951								
Z-3060-03	ルミラー(R)フィルム 1×10m×50um 白 E20 50	16,200	21,100	1951	1951								
Z-3060-04	ルミラー(R)フィルム 1×10m×75um 白 E20 75	20,400	26,600	1951	1951								
Z-3060-05	ルミラー(R)フィルム 1×10m×100um 白 E20 100	21,800	28,500	1951	1951								
Z-3060-06	ルミラー(R)フィルム 1×10m×125um 白 E20 125	23,600	30,700	1951	1951								
Z-3060-07	ルミラー(R)フィルム 1×10m×188um 白 E20 188	29,100	37,900	1951	1951								
Z-3060-08	ルミラー(R)フィルム 1×10m×250um 白 E20 250	35,500	46,200	1951	1951								
Z-3347-01	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 200×200 ガラス 1箱(25枚入) 1.05715.0001	24,700	25,800	1291	1291								
Z-3347-02	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 100×200 ガラス 1箱(50枚入) 1.05729.0001	37,400	39,100	1291	1291								
Z-3347-03	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×200 ガラス 1箱(100枚入) 1.05714.0001	62,800	55,200	1291	1291								
Z-3347-04	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×200 ガラス 1箱(25枚入) 1.05908.0001	15,900	16,700	1291	1291								
Z-3347-05	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×100 ガラス 1箱(200枚入) 1.05719.0001	50,300	52,700	1291	1291								
Z-3347-06	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×100 ガラス 1箱(25枚入) 1.05789.0001	12,700	13,300	1291	1291								
Z-3347-07	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 25×75 ガラス 1箱(100枚入) 1.15327.0001	40,500	42,400	1291	1291								
Z-3347-08	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 25×75 ガラス 1箱(50枚入) 1.15341.0001	55,300	57,900	1291	1291								
Z-3347-09	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 200×200 アルミ 1箱(25枚入) 1.05554.0001	18,800	19,600	1291	1291								
Z-3347-10	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 100×200 アルミ 1箱(25枚入) 1.05570.0001	19,500	20,500	1291	1291								
Z-3347-11	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×100 アルミ 1箱(50枚入) 1.16834.0001	13,200	13,800	1291	1291								
Z-3347-12	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 50×75 アルミ 1箱(20枚入) 1.05549.0001	4,150	4,340	1291	1291								
Z-3347-13	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 5000×200 アルミ 1.05562.0001	25,600	26,700	1291	1291								
Z-3347-14	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 200×200 プラスチック 1箱(25枚入) 1.05735.0001	19,100	20,000	1291	1291								
Z-3347-15	未修飾TLCプレート(蛍光指示薬F254) 40×80 プラスチック 1箱(50枚入) 1.05750.0001	11,900	12,400	1291	1291								
Z-4810-01	メジューム瓶 (Fisherbrand) 100mL FB-800-100	900	1,000									52	
Z-4810-02	メジューム瓶 (Fisherbrand) 250mL FB-800-250	980	1,100									52	
Z-4810-03	メジューム瓶 (Fisherbrand) 500mL FB-800-500	1,200	1,300									52	
Z-4810-04	メジューム瓶 (Fisherbrand) 1L FB-800-1000	1,650	1,800									52	
Z-4810-05	メジューム瓶 (Fisherbrand) 2L FB-800-2000	5,400	5,900									52	
Z-4810-06	メジューム瓶 (Fisherbrand) 5L FB-800-5000	19,800	21,500									52	
Z-4810-07	メジューム瓶 (Fisherbrand) 10L FB-800-10000	32,450	34,900									52	
Z-4810-08	メジューム瓶 (Fisherbrand) 20L FB33182	84,300	91,200									52	
Z-4981-21	超純水製造装置 Gen Pure XCAD UV-TOC(UVモデル) 50136153	1,211,000	1,290,000	1461	1461								
Z-4981-22	超純水製造装置 Gen Pure XCAD UV-TOC(UV/UFモデル) 50136146	1,236,000	1,380,000	1461	1461								
Z-4981-31	超純水製造装置 GenPureXCAD用イオン交換カートリッジ 09 2005	39,000	41,000	1461	1461								
Z-4981-33	超純水製造装置 GenPureXCAD用UVランプ 09 2002	55,500	61,500	1461	1461								
Z-4981-34	超純水製造装置 GenPureXCAD用ウルトラフィルター 50133980	120,000	124,000	1461	1461								
Z-5084-11	流水式超音波洗浄装置用交換用ブラシ KSW-S02-BR	26,000	28,000					121					
Z-5127-01	レンジャーシリーズ卓上型はかり 1.5kg R31PE1502	75,300	77,600	441	441								
Z-5127-02	レンジャーシリーズ卓上型はかり 3kg R31PE3	75,300	77,600	441	441								
Z-5127-03	レンジャーシリーズ卓上型はかり 6kg R31PE6	75,300	77,600	441	441								
Z-5127-04	レンジャーシリーズ卓上型はかり 15kg R31PE15	73,000	77,600	441	441								
Z-5127-05	レンジャーシリーズ卓上型はかり 30kg R31PE30	75,300	77,600	441	441								
Z-5546-01	EX 美味しい長期保存食(水不要タイプ) 1セット(10個入) 白かゆ	4,340	4,000									277	
Z-5546-02	EX 美味しい長期保存食(水不要タイプ) 1セット(10個入) 煮込みハンバーグ	5,960	5,500									277	
Z-5546-04	EX 美味しい長期保存食(水不要タイプ) 1セット(10個入) 筑前煮	5,960	5,500									277	
Z-5578-11	オイルストコレクター(超小型油煙回収機)タケカンD KCDC-D01-B0P050	700	800										33
Z-5578-13	オイルストコレクター(超小型油煙回収機)交換用中性機フィルタ KCDC-D01-MP	27,000	30,000										33
Z-5578-14	オイルストコレクター(超小型油煙回収機)交換用プレフィルタ KCDC-M01-PF01	4,000	4,400										33
Z-6056-01	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PTFE 0.45um 100個入 85540-100	68,200	71,800	1276	1276								
Z-6056-02	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PTFE 0.45um 200個入 85540-200	134,000	142,000	1276	1276								
Z-6056-03	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PTFE 0.45um 500個入 85540-500	325,000	341,000	1276	1276								
Z-6056-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PTFE 0.20um 100個入 85530-100	68,200	71,800	1276	1276								
Z-6056-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PTFE 0.20um 200個入 85530-200	134,000	142,000	1276	1276								
Z-6056-06	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PTFE 0.20um 500個入 85530-500	325,000	341,000	1276	1276								
Z-6057-01	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PVDF 0.45um 100個入 85541-100	68,200	71,800	1276	1276								
Z-6057-02	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PVDF 0.45um 200個入 85541-200	134,000	142,000	1276	1276								
Z-6057-03	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PVDF 0.45um 500個入 85541-500	325,000	341,000	1276	1276								
Z-6057-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PVDF 0.20um 100個入 85531-100	68,200	71,800	1276	1276								
Z-6057-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PVDF 0.20um 200個入 85531-200	134,000	142,000	1276	1276								
Z-6057-06	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PVDF 0.20um 500個入 85531-500	325,000	341,000	1276	1276								
Z-6058-01	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP NYLON 0.45um 100個入 85539-100	68,200	71,800	1276	1276								
Z-6058-02	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP NYLON 0.45um 200個入 85539-200	134,000	142,000	1276	1276								
Z-6058-03	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP NYLON 0.45um 500個入 85539-500	325,000	341,000	1276	1276								
Z-6059-04	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PES 0.20um 100個入 85535-100	68,200	71,800	1276	1276								
Z-6059-05	分析前処理用サンプルろ過バイアル SINGLE SHEP PES 0.20um 200個入 85535-200	134,000	142,000	1276	1276								
Z-6059-06													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策 カタログ 頁
3-9427-03	殺虫管(硬粒酸ガラス)特大型 No.161	4,740	5,220									550	
3-9428-01	殺虫管(硬粒酸ガラス)並型 No.91	3,410	3,490									550	
3-9428-02	殺虫管(硬粒酸ガラス)二重式 No.92	3,450	4,030									550	
3-9429-01	引抜式捕虫網セット No.30	15,000	16,500	1401	1401							550	
3-9429-11	引抜式捕虫網交換用ナイロン網 No.41	2,200	2,430	1401	1401							550	
3-9429-12	引抜式捕虫網交換用メッシュ網 No.41	2,550	2,810	1401	1401							550	
3-9429-13	引抜式捕虫網交換用綿網 No.41	3,850	4,230	1401	1401							550	
3-9430-02	蔗摺テープ5種セット No.345	430	480									552	
3-9431-01	蔗摺板1号 125×360mm	2,980	3,280									552	
3-9431-02	蔗摺板2号 100×360mm	2,770	3,060									552	
3-9431-03	蔗摺板3号 85×360mm	2,460	2,710									552	
3-9431-04	蔗摺板4号 70×360mm	2,190	2,420									552	
3-9431-05	蔗摺板5号 60×360mm	2,110	2,330									552	
3-9431-06	蔗摺板6号 39×360mm	1,850	2,040									552	
3-9431-07	蔗足板 100×360mm	2,750	3,020									552	
3-9433-01	網製ガラスフタ式標準箱 小型 215×155×60mm No.431	9,330	10,300									552	
3-9433-02	網製ガラスフタ式標準箱 中型 315×220×60mm No.430	11,400	12,600									552	
3-9433-03	網製ガラスフタ式標準箱 大型 358×267×60mm No.429	13,200	14,600									552	
3-9433-04	網製ガラスフタ式標準箱 特大型 400×300×60mm No.428	14,500	16,000									552	
3-9434-02	平均台 小型 No.407	1,090	1,140									552	
3-9435-01	昆虫針 有頭 00号 100本入	1,150	1,270	1401	1401							551	
3-9435-02	昆虫針 有頭 0号 100本入	870	1,080	1401	1401							551	
3-9435-03	昆虫針 有頭 1号 100本入	820	1,030	1401	1401							551	
3-9435-04	昆虫針 有頭 2号 100本入	870	960	1401	1401							551	
3-9435-05	昆虫針 有頭 3号 100本入	800	890	1401	1401							551	
3-9435-06	昆虫針 有頭 4号 100本入	800	890	1401	1401							551	
3-9435-07	昆虫針 有頭 5号 100本入	800	890	1401	1401							551	
3-9435-08	昆虫針 有頭 6号 100本入	800	890	1401	1401							551	
3-9436-01	昆虫針 無頭 00号 100本入	620	680	1401	1401							551	
3-9436-02	昆虫針 無頭 0号 100本入	590	650	1401	1401							551	
3-9436-03	昆虫針 無頭 1号 100本入	540	600	1401	1401							551	
3-9436-04	昆虫針 無頭 2号 100本入	540	600	1401	1401							551	
3-9436-05	昆虫針 無頭 3号 100本入	540	600	1401	1401							551	
3-9436-06	昆虫針 無頭 4号 100本入	540	600	1401	1401							551	
3-9436-07	昆虫針 無頭 5号 100本入	540	600	1401	1401							551	
3-9437-01	蔗摺用五針 50本入 No.240	380	430									551	
3-9538-05	ヘルマ(R)石英セル ウルトラマイクロ 105-202-85-40	65,800	79,800	1329	1329								
3-9541-02	ヘルマ(R)石英セル セミマイクロブラック 114B-10-40	65,800	78,700	1329	1329								
4-1096-01	MILLEX-LCR 1袋(90個入) SLCR033NS	24,700	25,900	1272	1272								
4-119-01	流し台1槽 FAS-2	125,000	139,000	838	838								
4-119-02	流し台1槽 FAS-4	139,000	153,000	838	838								
4-119-03	流し台1槽 FAS-2S	139,000	153,000	838	838								
4-119-04	流し台1槽 FAS-4S	149,000	163,000	838	838								
4-2622-01	ポケット検査塩素計 DR300(HACH6002)	130,000	160,000	578	578								
4-2913-08	分析用試薬 イソデルピウム・標準液・1000mg/L 15417-3534	5,200	9,300	1498	1498								
4-2913-09	分析用試薬 イットリウム・標準液・1000mg/L 15421-3534	4,100	6,200	1498	1498								
4-2913-10	分析用試薬 インジウム・標準液・1000mg/L 15581-3534	8,100	14,400	1498	1498								
4-2913-14	分析用試薬 エルビウム・標準液・1000mg/L 17641-3534	5,200	9,400	1498	1498								
4-2913-16	分析用試薬 オリーブ油 500mL 22220-1530	3,000	3,200	1499	1499								
4-2913-18	分析用試薬 ガドリニウム・標準液・1000mg/L 23251-3534	5,100	31,100	1498	1498								
4-2913-20	分析用試薬 ガリウム・標準液・1000mg/L 24247-3534	7,200	13,100	1498	1498								
4-2913-22	分析用試薬 金・標準液・1000mg/L 25380-3534	6,900	11,000	1498	1498								
4-2913-29	分析用試薬 けい素・標準液・1000mg/L 29090-3534	4,300	6,600	1498	1498								
4-2913-30	分析用試薬 ゲルマニウム・標準液・1000mg/L 29250-3534	5,200	22,600	1498	1498								
4-2964-11	ガロン瓶(洗浄済) 384	2,950	3,040	1593	1593								
4-3112-01	Quest1 水直経型超純水装置 PQDIXM1	770,000	810,000	1458	1458								
4-3112-02	Quest2 水直経型超純水装置 PQDILVM1	800,000	840,000	1458	1458								
4-3113-01	flex3 水直経型超純水装置 PF3M2(PF3XXXM1)	1,500,000	1,580,000	1458	1458								
4-3113-02	flex5 水直経型超純水装置 PF5M2(PF5XXXM1)	1,895,000	1,980,000	1458	1458								
4-3114-01	Chorus1Complete10 PCI10C0BPM1	1,240,000	1,300,000	1458	1458								
4-3114-02	Chorus1Complete20 PCI20C0BPM1	1,540,000	1,600,000	1458	1458								
4-3115-01	Chorus2+RO/DL/UV10 PCI20DUBPM1	1,070,000	1,120,000	1458	1458								
4-3115-02	Chorus2+RO/DL/UV20 PCI22DUBPM1	1,200,000	1,260,000	1458	1458								
4-3115-03	Chorus2+RO/EDI/UV10 PCI20EUBPM1	1,500,000	1,550,000	1458	1458								
4-3115-04	Chorus2+RO/EDI/UV20 PCI22EUBPM1	1,700,000	1,780,000	1458	1458								
4-3116-01	flex 桌上型高性能超純水装置 PF1M2(PF1XXXM1)	1,080,000	1,130,000	1459	1459								
4-3116-02	flexUV 桌上型高性能超純水装置 PF2M2(PF2XXXM1)	1,465,000	1,540,000	1459	1459								
4-3117-01	Chorus1AnalyticalRea PCIANRM2	1,500,000	1,550,000	1459	1459								
4-3117-02	Chorus1LifeScience PCILSCXM2	1,540,000	1,590,000	1459	1459								
4-3118-01	ELGA純水装置用オプション・交換部品 減圧レギュレーター LA512	59,000	65,000	1459	1459								
4-3118-02	ELGA純水装置用オプション・交換部品 漏水検知器 AS-414 LA734/LA734-02	70,000	77,000	1459	1459								
4-3118-03	ELGA純水装置用オプション・交換部品 プレフィルターキット(LA512、LC140 含む) LA821	90,000	99,000	1459	1459								
4-3118-04	ELGA純水装置用オプション・交換部品 15Lタンク LA757	235,000	260,000	1459	1459								
4-3118-05	ELGA純水装置用オプション・交換部品 30Lタンク LA758	278,000	305,000	1459	1459								
4-3118-06	ELGA純水装置用オプション・交換部品 60Lタンク LA759	365,000	400,000	1459	1459								
4-3118-07	ELGA純水装置用オプション・交換部品 100Lタンク LA760	578,000	615,000	1459	1459								
4-3118-08	ELGA純水装置用オプション・交換部品 ハローディスプレイ LA754	300,000	330,000	1459	1459								
4-3118-09	ELGA純水装置用オプション・交換部品 アドバンスディセンサー LA755	427,000	413,000	1459	1459								
4-3118-11	ELGA純水装置用オプション・交換部品 ディセンサー用電源ユニット POWE40855	42,500	45,000	1459	1459								
4-3118-12	ELGA純水装置用オプション・交換部品 プレフィルター LC241	27,500	30,000	1459	1459								
4-3118-13	LC240 ROカートリッジ	115,000	126,000	1459	1459								
4-3118-14	ELGA純水装置用オプション・交換部品 エアベント LC291	8,500	9,400	1459	1459								
4-3118-15	ELGA純水装置用オプション・交換部品 エアベント LC216	41,000	45,000	1459	1459								
4-3118-16	ELGA純水装置用オプション・交換部品 TOC低減用UVランプ LC210-02	78,000	86,000	1459	1459								
4-3118-17	ELGA純水装置用オプション・交換部品 殺菌用UVランプ LC295	29,000	32,000	1459	1459								
4-3118-18	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC292	21,000	23,000	1459	1459								
4-3118-19	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC214	48,500	54,000	1459	1459								
4-3118-20	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC275	99,000	109,000	1459	1459								
4-3118-21	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC274	52,000	57,000	1459	1459								
4-3118-22	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC208	50,500	63,000	1459	1459								
4-3118-23	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ 標準タイプ LC232	95,500	105,000	1459	1459								
4-3118-24	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ 低TOC専用 LC246	123,000	135,000	1459	1459								
4-3118-25	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ 低イオン専用 LC245	123,000	135,000	1459	1459								
4-3118-26	LC217 ROカートリッジ	110,000	121,000	1459	1459								
4-3118-27	ELGA純水装置用オプション・交換部品 オプティマイザードカートリッジ LC243	26,500	29,000	1459	1459								
4-3118-28	ELGA純水装置用オプション・交換部品 UMFカートリッジ LC109	66,000	73,000	1459	1459								
4-3118-29	ELGA純水装置用オプション・交換部品 UFカートリッジ LC151	180,000	198,000	1459	1459								
4-3203-01	水分計 測定用アルミニウム皿 50枚入 3058411	5,500	5,700	708	708								
4-3363-01	中央実験台(スチールタイプ) カートユニット付き 1800×1500×850mm ALSCA3-185T	1,061,000	1,148,600									105	
4-3363-02	中央実験台(スチールタイプ) カートユニット付き 2400×1500×850mm ALSCA3-245T	1,467,000	1,561,600									105	
4-3363-03	中央実験台(スチールタイプ) カートユニット付き 3000×1500×850mm ALSCA3-305T	1,583,000	1,666,600									105	
4-3363-04	中央実験台(スチールタイプ) カートユニット付き 3600×1500×850mm ALSCA3-365T	1,809,000	1,943,200									105	
4-3364-01	中央実験台(スチールタイプ) 1800×1500×850mm ALSGA2-185T	772,000	814,000									105	
4-3364-02	中央実験台(スチールタイプ) 2400×1500×850mm ALSGA2-245T	1,178,000	1,257,000									105	
4-3364-03	中央実験台(スチールタイプ) 3000×1500×850mm ALSGA2-305T	1,294,000	1,436,800									105	
4-3364-04	中央実験台(スチールタイプ) 3600×1500×85												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	資研何策力 カタログ 頁
4-3368-03	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1800×900×850/1900mm ALSFA2-189T-BE	1,217,000	1,292,400					91					
4-3368-04	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 2400×900×850/1900mm ALSFA2-249T-BE	1,984,000	2,089,900					91					
4-3368-05	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3000×900×850/1900mm ALSFA2-309T-BE	2,133,000	2,258,000					91					
4-3368-06	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3600×900×850/1900mm ALSFA2-369T-BE	2,352,000	2,492,900					91					
4-3369-01	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1200×900×850/1800mm ALSFA3-129T-BB	890,000	958,600					90					
4-3369-02	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1500×900×850/1800mm ALSFA3-159T-BB	943,000	1,025,100					90					
4-3369-03	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1800×900×850/1800mm ALSFA3-189T-BB	1,044,000	1,132,200					90					
4-3369-04	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)2400×900×850/1900mm ALSFA3-249T-BB	1,533,000	1,655,200					90					
4-3369-05	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3000×900×850/1900mm ALSFA3-309T-BB	1,655,000	1,784,400					90					
4-3369-06	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3600×900×850/1900mm ALSFA3-369T-BB	1,861,000	2,005,100					90					
4-3370-01	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1200×900×850/1900mm ALSFA2-129T-BB	736,000	791,300					90					
4-3370-02	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1500×900×850/1900mm ALSFA2-159T-BB	798,000	857,800					90					
4-3370-03	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1800×900×850/1900mm ALSFA2-189T-BB	900,000	964,900					90					
4-3370-04	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)2400×900×850/1900mm ALSFA2-249T-BB	1,399,000	1,487,900					90					
4-3370-05	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3000×900×850/1900mm ALSFA2-309T-BB	1,511,000	1,617,100					90					
4-3370-06	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3600×900×850/1900mm ALSFA2-369T-BB	1,717,000	1,837,800					90					
4-3371-01	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1200×900×850mm ALSFA3-129T-BA	619,000	660,900					90					
4-3371-02	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1500×900×850mm ALSFA3-159T-BA	661,000	724,800					90					
4-3371-03	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1800×900×850mm ALSFA3-189T-BA	730,000	797,700					90					
4-3371-04	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)2400×900×850mm ALSFA3-249T-BA	1,012,000	1,089,800					90					
4-3371-05	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3000×900×850mm ALSFA3-309T-BA	1,091,000	1,183,800					90					
4-3371-06	サイ 実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3600×900×850mm ALSFA3-369T-BA	1,233,000	1,336,100					90					
4-3372-01	サイ 実験台(フレームタイプ)1200×900×850mm ALSFA2-129T-BA	475,000	513,600					90					
4-3372-02	サイ 実験台(フレームタイプ)1500×900×850mm ALSFA2-159T-BA	516,000	557,500					90					
4-3372-03	サイ 実験台(フレームタイプ)1800×900×850mm ALSFA2-189T-BA	585,000	630,400					90					
4-3372-04	サイ 実験台(フレームタイプ)2400×900×850mm ALSFA2-249T-BA	867,000	932,500					90					
4-3372-05	サイ 実験台(フレームタイプ)3000×900×850mm ALSFA2-309T-BA	946,000	1,016,500					90					
4-3372-06	サイ 実験台(フレームタイプ)3600×900×850mm ALSFA2-369T-BA	1,089,000	1,168,800					90					
4-3373-01	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)1200×1650×850/1900mm ALSCA3-126T-BF	1,493,000	1,623,800					89					
4-3373-02	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)1500×1650×850/1900mm ALSCA3-156T-BF	1,589,000	1,730,700					89					
4-3373-03	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)1800×1650×850/1900mm ALSCA3-186T-BF	1,732,000	1,878,100					89					
4-3373-04	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)2400×1650×850/1900mm ALSCA3-246T-BF	2,533,000	2,724,000					89					
4-3373-05	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)3000×1650×850/1900mm ALSCA3-306T-BF	2,717,000	2,923,500					89					
4-3373-06	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)3600×1650×850/1900mm ALSCA3-366T-BF	3,010,000	3,229,900					89					
4-3374-01	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)1200×1650×850/1900mm ALSCA2-126T-BF	1,204,000	1,289,200					89					
4-3374-02	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)1500×1650×850/1900mm ALSCA2-156T-BF	1,300,000	1,396,100					89					
4-3374-03	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)1800×1650×850/1900mm ALSCA2-186T-BF	1,443,000	1,543,500					89					
4-3374-04	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)2400×1650×850/1900mm ALSCA2-246T-BF	2,244,000	2,389,400					89					
4-3374-05	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)3000×1650×850/1900mm ALSCA2-306T-BF	2,428,000	2,588,900					89					
4-3374-06	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)3600×1650×850/1900mm ALSCA2-366T-BF	2,721,000	2,895,300					89					
4-3375-01	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1200×1650×850/1900mm ALSCA3-126T-BE	1,918,000	2,073,400					89					
4-3375-02	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1500×1650×850/1900mm ALSCA3-156T-BE	2,037,000	2,204,900					89					
4-3375-03	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1800×1650×850/1900mm ALSCA3-186T-BE	2,215,000	2,388,300					89					
4-3375-04	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 2400×1650×850/1900mm ALSCA3-246T-BE	3,383,000	3,623,200					89					
4-3375-05	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3000×1650×850/1900mm ALSCA3-306T-BE	3,613,000	3,871,900					89					
4-3375-06	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3600×1650×850/1900mm ALSCA3-366T-BE	3,976,000	4,250,400					89					
4-3376-01	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1200×1650×850/1900mm ALSCA2-126T-BE	1,629,000	1,738,800					89					
4-3376-02	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1500×1650×850/1900mm ALSCA2-156T-BE	1,748,000	1,870,300					89					
4-3376-03	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1800×1650×850/1900mm ALSCA2-186T-BE	1,926,000	2,053,700					89					
4-3376-04	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 2400×1650×850/1900mm ALSCA2-246T-BE	3,094,000	3,288,600					89					
4-3376-05	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3000×1650×850/1900mm ALSCA2-306T-BE	3,324,000	3,537,300					89					
4-3376-06	中央実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3600×1650×850/1900mm ALSCA2-366T-BE	3,687,000	3,915,800					89					
4-3377-01	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1200×1650×850/1900mm ALSCA3-126T-BB	1,381,000	1,513,700					88					
4-3377-02	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1500×1650×850/1900mm ALSCA3-156T-BB	1,475,000	1,618,100					88					
4-3377-03	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1800×1650×850/1900mm ALSCA3-186T-BB	1,627,000	1,774,600					88					
4-3377-04	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)2400×1650×850/1900mm ALSCA3-246T-BB	2,309,000	2,503,800					88					
4-3377-05	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3000×1650×850/1900mm ALSCA3-306T-BB	2,489,000	2,698,400					88					
4-3377-06	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3600×1650×850/1900mm ALSCA3-366T-BB	2,800,000	3,022,900					88					
4-3378-01	中央実験台(フレームタイプ)1200×1650×850mm ALSCA3-126T-BA	1,120,000	1,236,000					88					
4-3378-02	中央実験台(フレームタイプ)1500×1650×850mm ALSCA3-156T-BA	1,193,000	1,317,800					88					
4-3378-03	中央実験台(フレームタイプ)1800×1650×850mm ALSCA3-186T-BA	1,313,000	1,440,100					88					
4-3378-04	中央実験台(フレームタイプ)2400×1650×850mm ALSCA3-246T-BA	1,787,000	1,948,400					88					
4-3378-05	中央実験台(フレームタイプ)3000×1650×850mm ALSCA3-306T-BA	1,925,000	2,097,800					88					
4-3378-06	中央実験台(フレームタイプ)3600×1650×850mm ALSCA3-366T-BA	2,172,000	2,353,900					88					
4-3379-01	中央実験台(フレームタイプ)1200×1650×850mm ALSCA2-126T-BA	831,000	901,400					88					
4-3379-02	中央実験台(フレームタイプ)1500×1650×850mm ALSCA2-156T-BA	904,000	983,200					88					
4-3379-03	中央実験台(フレームタイプ)1800×1650×850mm ALSCA2-186T-BA	1,024,000	1,105,500					88					
4-3379-04	中央実験台(フレームタイプ)2400×1650×850mm ALSCA2-246T-BA	1,498,000	1,613,800					88					
4-3379-05	中央実験台(フレームタイプ)3000×1650×850mm ALSCA2-306T-BA	1,635,000	1,763,200					88					
4-3379-06	中央実験台(フレームタイプ)3600×1650×850mm ALSCA2-366T-BA	1,883,000	2,019,300					88					
4-3380-01	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1200×1650×850/1900mm ALSCA2-126T-BB	1,092,000	1,179,100					88					
4-3380-02	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1500×1650×850/1900mm ALSCA2-156T-BB	1,186,000	1,283,500					88					
4-3380-03	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)1800×1650×850/1900mm ALSCA2-186T-BB	1,338,000	1,440,000					88					
4-3380-04	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)2400×1650×850/1900mm ALSCA2-246T-BB	2,020,000	2,169,200					88					
4-3380-05	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3000×1650×850/1900mm ALSCA2-306T-BB	2,200,000	2,363,800					88					
4-3380-06	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付)3600×1650×850/1900mm ALSCA2-366T-BB	2,511,000	2,688,300					88					
4-3381-02	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1500×900×850/1900mm ALPFA4-159CB-BF	826,000	928,000					99					
4-3381-03	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1800×900×850/1900mm ALPFA4-189CB-BF	930,000	1,047,800					99					
4-3381-04	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 2400×900×850/1900mm ALPFA4-249CB-BF	1,332,000	1,496,700					99					
4-3381-05	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3000×900×850/1900mm ALPFA4-309CB-BF	1,472,000	1,651,100					99					
4-3381-06	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3600×900×850/1900mm ALPFA4-369CB-BF	1,873,000	1,961,000					99					
4-3382-01	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1200×900×850/1900mm ALPFA3-129CB-BF	638,000	715,100					99					
4-3382-02	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1500×900×850/1900mm ALPFA3-159CB-BF	718,000	804,400					99					
4-3382-03	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1800×900×850/1900mm ALPFA3-189CB-BF	822,000	923,200					99					
4-3382-04	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 2400×900×850/1900mm ALPFA3-249CB-BF	1,224,000	1,374,100					99					
4-3382-05	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3000×900×850/1900mm ALPFA3-309CB-BF	1,364,000	1,527,500					99					
4-3382-06	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 3600×900×850/1900mm ALPFA3-369CB-BF	1,637,000	1,837,400					99					
4-3383-02	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x762x1200mm付 1500×900×850/1900mm ALPFA4-159CB-BE	1,033,000	1,149,900					99					
4-3383-03	サイ 実験台(フレームタイプ/収納扉付)762x76												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機材2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	資材樹業力 カタログ 頁
4-3390-03	中央実験台(フレームタイプ/収納棚ユニット付き) 3000×1650×850/1900mm ALPCA3-306CB-BF	1,785,000	2,023,400					97					
4-3390-04	中央実験台(フレームタイプ/収納棚ユニット付き) 3600×1650×850/1900mm ALPCA3-366CB-BF	2,223,000	2,523,600					97					
4-3391-01	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) カートユニット付き 1800×1650×850/1900mm ALPCA4-186CB-BE	1,896,000	2,022,400					97					
4-3391-02	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) カートユニット付き 2400×1650×850/1900mm ALPCA4-246CB-BE	2,632,000	2,932,800					97					
4-3391-03	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) カートユニット付き 3000×1650×850/1900mm ALPCA4-306CB-BE	3,871,000	3,198,800					97					
4-3391-04	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) カートユニット付き 3600×1650×850/1900mm ALPCA4-366CB-BE	3,381,000	3,779,900					97					
4-3392-01	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) 1800×1650×850/1900mm ALPCA3-186CB-BE	1,591,000	1,775,200					97					
4-3392-02	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) 2400×1650×850/1900mm ALPCA3-246CB-BE	2,416,000	2,692,700					97					
4-3392-03	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) 3000×1650×850/1900mm ALPCA3-306CB-BE	2,655,000	2,951,600					97					
4-3392-04	中央実験台(フレームタイプ/収納棚775mm幅ユニット付き) 3600×1650×850/1900mm ALPCA3-366CB-BE	3,165,000	3,532,700					97					
4-3393-01	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 1200×750×850/1950mm ALFSB3-127T	573,000	624,400					107					
4-3393-02	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 1500×750×850/1950mm ALFSB3-157T	612,000	649,700					107					
4-3393-03	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 1800×750×850/1950mm ALFSB3-187T	677,000	734,000					107					
4-3393-04	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 2400×750×850/1950mm ALFSB3-247T	972,000	1,051,600					107					
4-3393-05	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 3000×750×850/1950mm ALFSB3-307T	1,051,000	1,139,600					107					
4-3394-01	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 1200×750×850/1950mm ALFSB2-127T	428,000	457,100					107					
4-3394-02	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 1500×750×850/1950mm ALFSB2-157T	467,000	497,400					107					
4-3394-03	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 1800×750×850/1950mm ALFSB2-187T	533,000	566,700					107					
4-3394-04	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 2400×750×850/1950mm ALFSB2-247T	828,000	884,300					107					
4-3394-05	サイド実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 3000×750×850/1950mm ALFSB2-307T	907,000	972,300					107					
4-3395-01	サイド実験台(ステールタイプ) カートユニット付き 1200×750×850mm ALSFA3-127T	464,000	507,700					107					
4-3395-02	サイド実験台(ステールタイプ) カートユニット付き 1500×750×850mm ALSFA3-157T	493,000	536,800					107					
4-3395-03	サイド実験台(ステールタイプ) カートユニット付き 1800×750×850mm ALSFA3-187T	548,000	594,900					107					
4-3395-04	サイド実験台(ステールタイプ) カートユニット付き 2400×750×850mm ALSFA3-247T	756,000	803,200					107					
4-3395-05	サイド実験台(ステールタイプ) カートユニット付き 3000×750×850mm ALSFA3-307T	813,000	868,800					107					
4-3396-01	サイド実験台(ステールタイプ) 1200×750×850mm ALSFA2-127T	320,000	340,400					107					
4-3396-02	サイド実験台(ステールタイプ) 1500×750×850mm ALSFA2-157T	348,000	369,500					107					
4-3396-03	サイド実験台(ステールタイプ) 1800×750×850mm ALSFA2-187T	404,000	427,600					107					
4-3396-04	サイド実験台(ステールタイプ) 2400×750×850mm ALSFA2-247T	611,000	650,900					107					
4-3396-05	サイド実験台(ステールタイプ) 3000×750×850mm ALSFA2-307T	669,000	716,500					107					
4-3397-01	中央実験台(フレームタイプ/流し台/試薬棚付き) カートユニット付き 2400×1500×850/1950mm ALSCE3-245T	1,659,000	1,821,900					106					
4-3397-02	中央実験台(フレームタイプ/流し台/試薬棚付き) カートユニット付き 3000×1500×850/1950mm ALSCE3-305T	2,164,000	2,367,700					106					
4-3397-03	中央実験台(フレームタイプ/流し台/試薬棚付き) カートユニット付き 3600×1500×850/1950mm ALSCE3-365T	2,303,000	2,530,300					106					
4-3398-01	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) 2400×1500×850/1950mm ALSCE2-245T	1,370,000	1,487,300					106					
4-3398-02	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) 3000×1500×850/1950mm ALSCE2-305T	1,875,000	2,033,100					106					
4-3398-03	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) 3600×1500×850/1950mm ALSCE2-365T	2,014,000	2,195,700					106					
4-3399-01	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) カートユニット付き 2400×1500×850/1900mm ALSCC3-245T	1,513,000	1,656,200					106					
4-3399-02	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) カートユニット付き 3000×1500×850/1900mm ALSCC3-305T	1,919,000	2,099,200					106					
4-3399-03	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) カートユニット付き 3600×1500×850/1900mm ALSCC3-365T	2,034,000	2,226,600					106					
4-3400-01	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) 2400×1500×850/1900mm ALSCC2-245T	1,224,000	1,321,600					106					
4-3400-02	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) 3000×1500×850/1900mm ALSCC2-305T	1,629,000	1,764,600					106					
4-3400-03	中央実験台(ステールタイプ/流し台/試薬棚付き) 3600×1500×850/1900mm ALSCC2-365T	1,745,000	1,892,000					106					
4-3401-01	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 1800×1500×850/1850mm ALSCB3-185T	1,208,000	1,314,300					105					
4-3401-02	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 2400×1500×850/1850mm ALSCB3-245T	1,713,000	1,860,100					105					
4-3401-03	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 3000×1500×850/1850mm ALSCB3-305T	1,852,000	2,022,700					105					
4-3401-04	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) カートユニット付き 3600×1500×850/1850mm ALSCB3-365T	2,102,000	2,274,600					105					
4-3402-01	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 1800×1500×850/1950mm ALSCB2-185T	919,000	979,700					105					
4-3402-02	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 2400×1500×850/1950mm ALSCB2-245T	1,423,000	1,525,500					105					
4-3402-03	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 3000×1500×850/1950mm ALSCB2-305T	1,583,000	1,688,100					105					
4-3402-04	中央実験台(ステールタイプ/試薬棚付き) 3600×1500×850/1950mm ALSCB2-365T	1,812,000	1,940,000					105					
4-3404-01	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) カートユニット付き 1800×1650×850/1900mm ALPGA4-186CB-BB	1,247,000	1,404,300					96					
4-3404-02	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) カートユニット付き 2400×1650×850/1900mm ALPGA4-246CB-BB	1,658,000	1,871,100					96					
4-3404-03	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) カートユニット付き 3000×1650×850/1900mm ALPGA4-306CB-BB	1,824,000	2,047,000					96					
4-3404-04	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) カートユニット付き 3600×1650×850/1900mm ALPGA4-366CB-BB	2,282,000	2,543,600					96					
4-3405-01	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) 1800×1650×850/1900mm ALPCA3-186CB-BB	1,031,000	1,157,100					96					
4-3405-02	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) 2400×1650×850/1900mm ALPCA3-246CB-BB	1,442,000	1,623,900					96					
4-3405-03	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) 3000×1650×850/1900mm ALPCA3-306CB-BB	1,608,000	1,799,900					96					
4-3405-04	中央実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) 3600×1650×850/1900mm ALPCA3-366CB-BB	2,046,000	2,296,400					96					
4-3406-01	中央実験台(フレームタイプ) カートユニット付き 1800×1650×850mm ALPCA4-186CB-BA	933,000	1,069,800					96					
4-3406-02	中央実験台(フレームタイプ) カートユニット付き 2400×1650×850mm ALPCA4-246CB-BA	1,136,000	1,315,700					96					
4-3406-03	中央実験台(フレームタイプ) カートユニット付き 3000×1650×850mm ALPCA4-306CB-BA	1,260,000	1,446,500					96					
4-3406-04	中央実験台(フレームタイプ) カートユニット付き 3600×1650×850mm ALPCA4-366CB-BA	1,634,000	1,874,600					96					
4-3407-01	中央実験台(フレームタイプ) 1800×1650×850mm ALPCA3-186CB-BA	717,000	822,600					96					
4-3407-02	中央実験台(フレームタイプ) 2400×1650×850mm ALPCA3-246CB-BA	920,000	1,068,500					96					
4-3407-03	中央実験台(フレームタイプ) 3000×1650×850mm ALPCA3-306CB-BA	1,044,000	1,199,300					96					
4-3407-04	中央実験台(フレームタイプ) 3600×1650×850mm ALPCA3-366CB-BA	1,418,000	1,627,400					96					
4-3408-01	カートユニット(木製) 引出し3段タイプ 450×420×820mm ALPUA-5	63,000	71,400					109					
4-3408-02	カートユニット(木製) 引出し2段タイプ 450×420×820mm ALPUB-5	66,000	75,800					109					
4-3408-03	カートユニット(木製) 開き戸(左開き)タイプ 450×420×820mm ALPUC-5	46,000	52,200					109					
4-3408-04	カートユニット(木製) 開き戸(右開き)タイプ 450×420×820mm ALPUD-5	46,000	52,200					109					
4-3408-05	カートユニット(木製) 引出し4段タイプ 450×420×780mm ALPUA-6	79,000	89,500					109					
4-3408-06	カートユニット(木製) 引出し3段タイプ 450×420×780mm ALPUB-6	84,000	96,200					109					
4-3408-07	カートユニット(木製) 開き戸(左開き)タイプ 450×420×780mm ALPUC-6	46,000	60,200					109					
4-3408-08	カートユニット(木製) 開き戸(右開き)タイプ 450×420×780mm ALPUD-6	46,000	60,200					109					
4-3408-09	カートユニット(木製) 引出し1段/開き戸(左開き)タイプ 450×420×780mm ALPUE-6	63,000	71,800					109					
4-3408-10	カートユニット(木製) 引出し1段/開き戸(右開き)タイプ 450×420×780mm ALPUF-6	63,000	71,800					109					
4-3409-01	カートユニット(スチール製) 引出し3段タイプ 450×400×600mm ALSUN-1C	70,000	83,800					109					
4-3409-02	カートユニット(スチール製) 引出し1段/開き戸(左開き)タイプ 450×400×600mm ALSUN-2C	61,000	73,900					109					
4-3409-03	カートユニット(スチール製) 引出し1段/開き戸(右開き)タイプ 450×400×600mm ALSUN-3C	62,000	74,900					109					
4-3409-04	カートユニット(スチール製) 開き戸(左開き)タイプ 450×400×600mm ALSUN-4C	56,000	66,950					109					
4-3409-05	カートユニット(スチール製) 開き戸(右開き)タイプ 450×400×600mm ALSUN-5C	58,000	71,000					109					
4-3409-06	カートユニット(スチール製) 引出し3段(3段均等)タイプ 450×400×600mm ALSUN-6C	70,000	83,800					109					
4-3410-02	流し台 1500×600×850/1000mm ALSSE-156	452,000	507,600					108					
4-3410-03	流し台 600×750×850/1000mm ALSSE-67	294,000	339,800					108					
4-3410-04	流し台 900×750×850/1000mm ALSSE-97	351,000	400,700					108					
4-3410-05	流し台 1200×750×850/1000mm ALSSE-127	432,000	486,300					108					
4-3410-06	流し台 1500×750×850/1000mm ALSSE-157	483,000	540,600					108					
4-3410-07	流し台 1800×750×850/1000mm ALSSE-187	543,000	604,800					108					
4-3411-01	流し台(セラミック塗装シンク埋め込み) 1200×900×850/1150mm ALSSA-129T	1,186,000	1,354,100					108					
4-3411-02	流し台(セラミック塗装シンク埋め込み) 1500×900×850/1150mm ALSSA-159T	1,215,000	1,385,300					108					
4-3411-03	流し台(セラミック塗装シンク埋め込み) 1650×900×850/1150mm ALSSA-169T	1,235,000	1,409,200					108					

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	資材物量力 カタログ 頁
4-3420-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALUCB-306T-BF	3,079,000	3,359,900					93					
4-3420-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALUCB-366T-BF	3,318,000	3,639,100					93					
4-3421-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALUCA-186T-BF	1,872,000	2,068,900					93					
4-3421-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALUCA-246T-BF	2,495,000	2,721,200					93					
4-3421-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALUCA-306T-BF	2,931,000	3,206,700					93					
4-3421-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALUCA-366T-BF	3,171,000	3,471,500					93					
4-3422-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALUCB-186T-BE	2,429,000	2,655,100					93					
4-3422-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALUCB-246T-BE	3,419,000	3,704,200					93					
4-3422-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALUCB-306T-BE	3,975,000	4,308,300					93					
4-3422-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALUCB-366T-BE	4,294,000	4,659,600					93					
4-3423-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALUCA-186T-BE	2,355,000	2,579,100					93					
4-3423-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALUCA-246T-BE	3,345,000	3,620,400					93					
4-3423-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALUCA-306T-BE	3,828,000	4,155,100					93					
4-3423-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALUCA-366T-BE	4,137,000	4,492,000					93					
4-3424-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALUCB-186T-BB	1,841,000	2,030,100					92					
4-3424-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALUCB-246T-BB	2,345,000	2,584,800					92					
4-3424-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALUCB-306T-BB	2,851,000	3,134,800					92					
4-3424-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCB付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALUCB-366T-BB	3,108,000	3,432,100					92					
4-3425-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALUCA-186T-BB	1,767,000	1,953,500					92					
4-3425-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALUCA-246T-BB	2,271,000	2,501,000					92					
4-3425-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALUCA-306T-BB	2,704,000	2,981,600					92					
4-3425-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALUCA付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALUCA-366T-BB	2,961,000	3,264,500					92					
4-3426-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 1800×1650×850mm ALUCB-186T-BA	1,523,000	1,692,300					92					
4-3426-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 2400×1650×850mm ALUCB-246T-BA	1,823,000	2,029,400					92					
4-3426-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 3000×1650×850mm ALUCB-306T-BA	2,287,000	2,534,200					92					
4-3426-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 3600×1650×850mm ALUCB-366T-BA	2,473,000	2,756,500					92					
4-3427-01	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1800×1650×850mm ALUCA-186T-BA	1,449,000	1,615,700					92					
4-3427-02	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 2400×1650×850mm ALUCA-246T-BA	1,749,000	1,945,600					92					
4-3427-03	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 3000×1650×850mm ALUCA-306T-BA	2,139,000	2,381,000					92					
4-3427-04	中央実験台(スチール製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 3600×1650×850mm ALUCA-366T-BA	2,326,000	2,588,900					92					
4-3428-01	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALTCB-186CB-BB	990,000	1,096,300					100					
4-3428-02	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALTCB-246CB-BB	1,418,000	1,574,100					100					
4-3428-03	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALTCB-306CB-BB	1,670,000	1,828,500					100					
4-3428-04	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALTCB-366CB-BB	1,806,000	2,001,800					100					
4-3429-01	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 1800×1650×850/1900mm ALTCA-186CB-BB	1,000,000	1,096,300					100					
4-3429-02	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 2400×1650×850/1900mm ALTCA-246CB-BB	1,418,000	1,574,100					100					
4-3429-03	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3000×1650×850/1900mm ALTCA-306CB-BB	1,647,000	1,804,700					100					
4-3429-04	中央実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3600×1650×850/1900mm ALTCA-366CB-BB	1,806,000	2,001,800					100					
4-3430-01	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 1800×1650×850mm ALTCB-186CB-BA	676,000	761,800					100					
4-3430-02	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 2400×1650×850mm ALTCB-246CB-BA	896,000	1,018,700					100					
4-3430-03	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 3000×1650×850mm ALTCB-306CB-BA	1,106,000	1,227,900					100					
4-3430-04	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 3600×1650×850mm ALTCB-366CB-BA	1,177,000	1,332,800					100					
4-3431-01	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1800×1650×850mm ALTCA-186CB-BA	676,000	761,800					100					
4-3431-02	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 2400×1650×850mm ALTCA-246CB-BA	896,000	1,018,700					100					
4-3431-03	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 3000×1650×850mm ALTCA-306CB-BA	1,083,000	1,204,100					100					
4-3431-04	中央実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 3600×1650×850mm ALTCA-366CB-BA	1,177,000	1,332,800					100					
4-3433-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 1800×900×850/1900mm ALTFH-189CB-BF	802,000	892,800					104					
4-3433-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 2400×900×850/1900mm ALTFH-249CB-BF	1,212,000	1,349,200					104					
4-3433-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3000×900×850/1900mm ALTFH-309CB-BF	1,395,000	1,541,800					104					
4-3433-04	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3600×900×850/1900mm ALTFH-369CB-BF	1,516,000	1,690,100					104					
4-3434-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 1800×900×850/1900mm ALTFG-189CB-BF	802,000	892,800					104					
4-3434-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 2400×900×850/1900mm ALTFG-249CB-BF	1,204,000	1,340,900					104					
4-3434-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3000×900×850/1900mm ALTFG-309CB-BF	1,383,000	1,529,900					104					
4-3434-04	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚2つ付)フタ付 3600×900×850/1900mm ALTFG-369CB-BF	1,516,000	1,690,100					104					
4-3435-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 1200×900×850/1900mm ALTFD-129CB-BF	607,000	672,500					103					
4-3435-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 1500×900×850/1900mm ALTFD-159CB-BF	698,000	771,500					103					
4-3435-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) ケミタタイプ 1800×900×850/1900mm ALTFD-189CB-BF	765,000	851,600					103					
4-3436-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1200×900×850/1900mm ALTFD-129CB-BE	607,000	672,500					103					
4-3436-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1500×900×850/1900mm ALTFD-159CB-BE	698,000	771,500					103					
4-3436-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1800×900×850/1900mm ALTFD-189CB-BE	765,000	851,600					103					
4-3437-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 1800×900×850/1900mm ALTFH-189CB-BE	1,024,000	1,130,800					104					
4-3437-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 2400×900×850/1900mm ALTFH-249CB-BE	1,598,000	1,761,800					104					
4-3437-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 3000×900×850/1900mm ALTFH-309CB-BE	1,810,000	1,985,600					104					
4-3437-04	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 3600×900×850/1900mm ALTFH-369CB-BE	1,961,000	2,166,200					104					
4-3438-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 1800×900×850/1900mm ALTFG-189CB-BE	1,024,000	1,130,800					104					
4-3438-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 2400×900×850/1900mm ALTFG-249CB-BE	1,591,000	1,753,500					104					
4-3438-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 3000×900×850/1900mm ALTFG-309CB-BE	1,798,000	1,973,700					104					
4-3438-04	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 3600×900×850/1900mm ALTFG-369CB-BE	1,961,000	2,166,200					104					
4-3439-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1200×900×850/1900mm ALTFD-129CB-BE	800,000	878,800					103					
4-3439-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1500×900×850/1900mm ALTFD-159CB-BE	906,000	993,400					103					
4-3439-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1800×900×850/1900mm ALTFD-189CB-BE	987,000	1,089,600					103					
4-3440-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1200×900×850/1900mm ALTFD-129CB-BE	800,000	878,800					103					
4-3440-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1500×900×850/1900mm ALTFD-159CB-BE	906,000	993,400					103					
4-3440-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ) フラットタイプ 1800×900×850/1900mm ALTFD-189CB-BE	987,000	1,089,600					103					
4-3441-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 1800×900×850/1900mm ALTFH-189CB-BB	722,000	789,500					104					
4-3441-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 2400×900×850/1900mm ALTFH-249CB-BB	1,080,000	1,182,000					104					
4-3441-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 3000×900×850/1900mm ALTFH-309CB-BB	1,238,000	1,342,900					104					
4-3441-04	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFH付)フタ付 3600×900×850/1900mm ALTFH-369CB-BB	1,356,000	1,483,500					104					
4-3442-01	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 1800×900×850/1900mm ALTFG-189CB-BB	722,000	789,500					104					
4-3442-02	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 2400×900×850/1900mm ALTFG-249CB-BB	1,073,000	1,173,700					104					
4-3442-03	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 3000×900×850/1900mm ALTFG-309CB-BB	1,226,000	1,331,000					104					
4-3442-04	サイド実験台(木製キヤビネットタイプ/取組棚1層/7&8&9mmALTFG付)フタ付 3600×900×850/1900mm AL												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	資研研策力 カタログ 頁
4-4767-14	CC2000 マチドリカセット SP1705	26,800	29,300	722	722								
4-5045-01	ピーカー用投込みピーター SHJ-010	27,900	29,200	171	171								
4-5308-02	PEボトル 3K 手付 3L 3K手付き	360	400	1524	1524								
4-5316-22	拭料保存容器 14-955-114A	35,800	37,800	1524	1524								
4-5316-23	拭料保存容器 14-955-115B	18,600	20,100	1524	1524								
4-5316-24	拭料保存容器 14-955-116B	18,700	20,200	1524	1524								
4-5316-25	拭料保存容器 14-955-117B	20,300	21,500	1524	1524								
4-5316-26	拭料保存容器 14-955-118B	33,800	35,700	1524	1524								
4-5316-27	拭料保存容器 14-955-119B	25,200	26,500	1524	1524								
4-5316-28	拭料保存容器 14-955-120B	18,000	19,000	1524	1524								
4-5316-29	拭料保存容器 14-955-121B	11,800	12,600	1524	1524								
4-5424-02	CC2000 マチドリカセット SP1865 SP1703	62,100	67,000	722	722								
4-5425-01	CC1000 マチドリカセット VF1848 VF2355	89,000	106,000	722	722								
4-5648-01	フッ素加工大型瓶 10L 2097-0020JP	18,900	19,700	1552	1552								
4-5648-02	フッ素加工大型瓶 20L 2097-0050	25,400	26,500	1552	1552								
4-580-01	アラームオプションサザー(スタンド付) UP03A-100AS	11,800	12,300	30	30								
4-6044-01	測定抵抗体 φ1.0×L50 TSP105	4,800	8,120	510	510								
4-6044-02	測定抵抗体 φ2.3×L50 TSP205	4,800	5,190	510	510								
4-6044-03	測定抵抗体 φ3.2×L50 TSP305	4,800	5,470	510	510								
4-6045-02	測定抵抗体 φ2.3×L100 TSP210	4,800	5,190	510	510								
4-6045-03	測定抵抗体 φ3.2×L100 TSP310	4,800	5,470	510	510								
4-6045-11	測定抵抗体 φ1.6×L100 TSP110	4,800	8,120	-	-								
4-6046-02	測定抵抗体 φ2.3×L150 TSP215	4,800	5,190	510	510								
4-6046-03	測定抵抗体 φ3.2×L150 TSP315	4,800	5,470	510	510								
4-6046-11	測定抵抗体 φ1.6×L150 TSP115	4,800	8,120	-	-								
4-6047-03	測定抵抗体 φ3.2×L200 TSP220	5,000	6,220	510	510								
4-6048-03	測定抵抗体 φ3.2×L300 TSP330	5,100	6,190	510	510								
4-6149-01	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ホワイト S PS-01LS-W-S	4,000	4,110	2460	2460								
4-6149-02	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ホワイト M PS-01LS-W-M	4,000	4,110	2460	2460								
4-6149-03	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ホワイト L PS-01LS-W-L	4,000	4,110	2460	2460								
4-6149-04	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ホワイト LL PS-01LS-W-LL	4,000	4,110	2460	2460								
4-6149-05	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ホワイト 3L PS-01LS-W-3L	4,000	4,110	2460	2460								
4-6150-01	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS グレイ S PS-01LS-GY-S	4,000	4,110	2460	2460								
4-6150-02	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS グレイ M PS-01LS-GY-M	4,000	4,110	2460	2460								
4-6150-03	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS グレイ L PS-01LS-GY-L	4,000	4,110	2460	2460								
4-6150-04	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS グレイ LL PS-01LS-GY-LL	4,000	4,110	2460	2460								
4-6150-05	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS グレイ 3L PS-01LS-GY-3L	4,000	4,110	2460	2460								
4-6151-01	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ブラック S PS-01LS-BK-S	4,000	4,110	2460	2460								
4-6151-02	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ブラック M PS-01LS-BK-M	4,000	4,110	2460	2460								
4-6151-03	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ブラック L PS-01LS-BK-L	4,000	4,110	2460	2460								
4-6151-04	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ブラック LL PS-01LS-BK-LL	4,000	4,110	2460	2460								
4-6151-05	男女兼用 静電作業靴 サンダルタイプ PS-01ライトS ブラック 3L PS-01LS-BK-3L	4,000	4,110	2460	2460								
4-6152-01	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 22.0cm NHG2000SP-W-22.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-02	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 22.5cm NHG2000SP-W-22.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-03	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 23.0cm NHG2000SP-W-23.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-04	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 23.5cm NHG2000SP-W-23.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-05	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 24.0cm NHG2000SP-W-24.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-06	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 24.5cm NHG2000SP-W-24.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-07	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 25.0cm NHG2000SP-W-25.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-08	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 25.5cm NHG2000SP-W-25.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-09	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 26.0cm NHG2000SP-W-26.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-10	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 26.5cm NHG2000SP-W-26.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-11	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 27.0cm NHG2000SP-W-27.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-12	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 27.5cm NHG2000SP-W-27.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6152-13	超耐静電靴 NHG2000スーパー ホワイト 28.0cm NHG2000SP-W-28.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-01	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 22.0cm NHG2000SP-BK-22.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-02	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 22.5cm NHG2000SP-BK-22.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-03	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 23.0cm NHG2000SP-BK-23.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-04	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 23.5cm NHG2000SP-BK-23.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-05	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 24.0cm NHG2000SP-BK-24.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-06	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 24.5cm NHG2000SP-BK-24.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-07	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 25.0cm NHG2000SP-BK-25.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-08	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 25.5cm NHG2000SP-BK-25.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-09	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 26.0cm NHG2000SP-BK-26.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-10	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 26.5cm NHG2000SP-BK-26.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-11	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 27.0cm NHG2000SP-BK-27.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-12	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 27.5cm NHG2000SP-BK-27.5	4,100	4,170	2331	2331								
4-6153-13	超耐静電靴 NHG2000スーパー ブラック 28.0cm NHG2000SP-BK-28.0	4,100	4,170	2331	2331								
4-6247-01	キムチクビュアW4(クリテカルタスクワイバークルー)100枚 83111	7,500	8,240	2488	2488								
4-6247-02	キムチクビュアW4(クリテカルタスクワイバークルー)160枚 83116	8,400	9,240	2488	2488								
4-6247-03	キムチクビュアW4(クリテカルタスクワイバークルー)400枚 83113	8,400	9,240	2488	2488								
4-6562-01	Immobilon-P PVDF 0.45um 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK IPVH07850	36,700	35,500	1300	1300								
4-6562-02	Immobilon-P PVDF 0.45um 8x10cm sheet 10/Pk 10PK IPVH08100	19,700	20,700	1300	1300								
4-6562-05	Immobilon-P PVDF 0.45um 10x10cm sheet 10/Pk 10PK IPVH10100	24,200	25,400	1300	1300								
4-6562-06	Immobilon-P PVDF 0.45um 15x15cm sheet 10/Pk 10PK IPVH15150	35,100	36,900	1300	1300								
4-6562-07	Immobilon-P PVDF 0.45um 20x20cm sheet 10/Pk 10PK IPVH20200	41,900	44,000	1300	1300								
4-6563-03	Immobilon-PSO PVDF 0.2um 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK ISE008130	31,200	32,800	1300	1300								
4-6563-09	Immobilon-PSO PVDF 0.2um 26.5cmx3.75cm roll 1/Pk 1PK ISE000100	77,800	81,700	1300	1300								
4-6564-01	Immobilon-FL PVDF 0.45um 7x8.4cm sheet 10/Pk 10PK IPFL07810	19,200	20,200	1300	1300								
4-6564-07	Immobilon-FL PVDF 0.45um 20x20cm sheet 10/Pk 10PK IPFL20200	50,900	53,400	1300	1300								
4-6618-11	ピーカー KMAR(R) 1.000L φ1.07×145mm 14000-1000	2,400	2,640	1716	1716								
4-7965-06	ステアジェル Q23-409822-00	1,600	1,690										
4-924-02	ネジロメデウム箱SCC 付 250mL 2070 M/250SCC	2,180	2,190	2523	2523						394		
5-048-01	ナルゲン薬品瓶 (PP製) 10L 8250-0020	16,100	16,600	1514	1514								
5-048-02	ナルゲン薬品瓶 (PP製) 20L 8250-0050	24,800	25,600	1514	1514								
5-048-03	ナルゲン薬品瓶 (PP製) 50L 8250-0130	46,700	47,700	1514	1514								
5-1022-16	ビベット 小型スボット先端毛細管付き 1mL 1000本入 E-243	29,000	32,600	1757	1757								
5-5350-01	直口縦持線ガラスチューブ φ10×75mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-25	10,300	11,200	1762	1762	853							
5-5350-02	直口縦持線ガラスチューブ φ12×75mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-26	11,600	12,600	1762	1762	853							
5-5350-03	直口縦持線ガラスチューブ φ13×100mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-27	14,900	16,200	1762	1762	853							
5-5350-04	直口縦持線ガラスチューブ φ16×100mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-29	22,300	24,200	1762	1762	853							
5-5350-05	直口縦持線ガラスチューブ φ16×125mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-30	25,100	27,200	1762	1762	853							
5-5350-06	直口縦持線ガラスチューブ φ16×150mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-31	26,300	28,500	1762	1762	853							
5-5350-07	直口縦持線ガラスチューブ φ18×150mm 1ケース(125本×4箱入) 14-961-32	19,200	20,800	1762	1762	853							
5-5350-08	直口縦持線ガラスチューブ φ20×150mm 1ケース(125本×4箱入) 14-961-33	28,600	31,000	1762	1762	853							
5-5350-09	直口縦持線ガラスチューブ φ25×150mm 1ケース(125本×4箱入) 14-961-34	57,000	61,500	1762	1762	853							
5-5351-01	バスツールビベット 線栓無 146mm 144本/箱×5箱 13-678-20A	8,900	9,700	1755	1755	882							
5-5351-02	バスツールビベット 線栓無 229mm 144本/箱×5箱 13-678-20C	9,900	10,800	1755	1755	882							
5-5351-03	バスツールビベット 線栓有 146mm 250本/箱×4箱 13-678-8A												

2025年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	資材樹液力 カタログ 頁
5-5355-10	減毒サンブルバッグ(書き込み面付き) 110×230mm 1箱(500枚入) 14-955-184	29,800	31,900	2044	2044								
5-5355-11	減毒サンブルバッグ(書き込み面付き) 140×230mm 1箱(500枚入) 14-955-185	37,000	37,500	2044	2044								
5-5356-01	ポリエチレンひしゃく 14-242-20	2,700	3,000	1846	1846								
5-5356-01-77	ポリエチレンひしゃく SCC 14-242-20	3,200	3,820	2528	2528								
5-5356-02	ポリエチレンひしゃく 14-242-25	3,100	3,400	1846	1846								
5-5356-02-77	ポリエチレンひしゃく SCC 14-242-25	3,500	4,140	2528	2528								
5-5356-03	ポリエチレンひしゃく 14-242-30	3,400	3,700	1846	1846								
5-5356-03-77	ポリエチレンひしゃく SCC 14-242-30	3,900	4,560	2528	2528								
5-5356-05	ポリエチレンひしゃく 14-242-40	4,300	4,700	1846	1846								
5-5356-05-77	ポリエチレンひしゃく SCC 14-242-40	5,000	5,860	2528	2528								
5-5356-06	ポリエチレンひしゃく 14-242-45	9,100	9,900	1846	1846								
5-5356-06-77	ポリエチレンひしゃく SCC 14-242-45	9,600	11,500	2528	2528								
5-5643-23	ワイプオールX80 ジェンボロールタイプ 1巻475カット 60262	17,400	18,500	2026	2026	336							
5-5643-31	ワイプオールX80 クロスライク4つ折りタイプ 白 50枚×12袋 60585	17,160	18,240	2027	2027	336							
5-5643-31-52	(小分け)ワイプオールX80 クロスライク4つ折りタイプ 1袋(50枚入) 60585	1,650	1,760										
60-0873-62	電量測定法試薬 アクアムロシマX 一般用陽極液 XAMA	13,500	15,100	-	-								
6-042-01	モリコート HPグリーン HP-300	28,400	32,800	1985	1985								
6-042-02	モリコート HPグリーン HP-500	24,300	27,000	1985	1985								
61-0198-02	ステリカップ-GV 250mL 12個入 SZGVU02RE	24,000	25,200	1249	1249								
61-0198-60	ステリカップ-HV 250mL 12個入 SZHVU02RE	25,300	26,600	1249	1249								
61-0204-41	ステリカップ-GV 1000/1000mL 12個入 SZGVU11RE	45,200	47,500	1249	1249								
61-0286-42	ユバ 44 白金色参照液DMENISO7887およびASTM D1205標準品500mg/Lサービシ7100246250ML1.00246.0250	32,200	33,600	1501	1501								
61-0286-49	色度参照溶液 B 色度試験用 欧州薬局方標準 B1-B9 サーチビュア(R) 100265 1ST 1.00265.0001	126,000	132,000	1501	1501								
61-0286-50	色度参照溶液 BY 色度試験用 欧州薬局方標準 BY1-BY7 サーチビュア(R) 100266 1ST 1.00266.0001	126,000	132,000	1501	1501								
61-0286-51	色度参照溶液 Y 色度試験用 欧州薬局方標準 Y1-Y7 サーチビュア(R) 100267 1ST 1.00267.0001	126,000	132,000	1501	1501								
61-0286-52	色度参照溶液 GY 色度試験用 欧州薬局方標準 GY1-GY7 サーチビュア(R) 100268 1ST 1.00268.0001	126,000	132,000	1501	1501								
61-0301-33	カーボゲル 容量測定用水分標準品 濁石酸付カルシウム 二水和物 77737(R) 106664 100G 1.06664.0100	18,300	19,100	1501	1501								
61-0304-19	UV-VIS標準品 1: ニクロム酸カリウム溶液 吸光度校正用 108160 1ST 1.08160.0001	53,300	55,700	1501	1501								
61-0304-20	UV-VIS標準品 2: 亜硝酸ナトリウム溶液 透光試験用 108161 1ST 1.08161.0001	53,300	55,700	1501	1501								
61-0304-21	UV-VIS標準品 3: ヨウ化ナトリウム溶液 透光試験用 108163 1ST 1.08163.0001	53,300	55,700	1501	1501								
61-0304-22	UV-VIS標準品 4: 塩化カリウム溶液 透光試験用 108164 1ST 1.08164.0001	53,300	55,700	1501	1501								
61-0304-23	UV-VIS標準品 5: HgCl2溶液 in N-ヘキサン 波長分解能7Å用 薬局方, 政策局方標準 108165 1ST 1.08165.0001	64,100	67,200	1501	1501								
61-0304-24	UV-VIS標準品 6: 酸化バリウム水溶液 波長校正用参照物質 108166 1ST 1.08166.0001	64,100	67,200	1501	1501								
61-0305-36	屈折率標準液キ12.24+トリメチルアミン/水/NIST及IPT/B/SRMI/シ-77737(R) 1.29157+ナトリウム1089621ST.1.08962.0001	71,000	74,400	1501	1501								
61-0305-45	TOC標準液7%酸素水素初水溶液 安定剤含有1000mg/Lサービシ7100917100ML1.09017.0100	26,000	27,400	1501	1501								
61-0322-78	カーボゲル 電量測定用 0.01% 水分標準品 1g / 0.1 mg H2O 77737(R) 188050 1ST 1.88050.0010	27,000	28,300	1501	1501								
61-0322-79	カーボゲル 電量測定用 0.1% 水分標準品 1g / 1 mg H2O 77737(R) 188051 1ST 1.88051.0010	15,400	16,000	1501	1501								
61-0322-80	カーボゲル 容量測定用 1% 水分標準品 1g / 10 mg H2O 77737(R) 188052 1ST 1.88052.0010	15,400	16,000	1501	1501								
61-0322-81	カーボゲル オープン法用 1% 水分標準品 オープン 固体標準品 77737(R) 188054 5G 1.88054.0005	22,300	23,300	1501	1501								
61-0322-82	カーボゲル 電量測定用 水分標準品用油 油性ナトリウム (15-30 ppm) 77737(R) 188055 1ST 1.88055.0010	42,900	44,800	1501	1501								
61-0528-83	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 100枚入 ノーマット LBP-WP1900N	13,000	14,900	2000	2000								
61-0528-85	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 ノーマット LBP-WP6900N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0528-86	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 4面カット LBP-WP6904N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0528-87	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 4面カット LBP-WP6905N	3,130	3,600	2000	2000								
61-0528-88	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 8面カット LBP-WP6908N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0528-89	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 10面カット LBP-WP6910N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0528-90	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 12面カット LBP-WP6912N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0528-91	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 24面カット LBP-WP6924N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0528-92	カラ-LBP&コピー用耐水紙ラベル A4 20枚入 27面カット LBP-WP6927N	2,820	3,020	2000	2000								
61-0574-32	キャンバスノート A4 A罫7mm 30枚 ノ203A	340	350										
61-0574-34	キャンバスノート A4 B罫6mm 30枚 ノ203B	340	350										
61-0596-38	シュレッダー用ゴミ袋 (静電抑制・エア抜き加工) L 100枚入 KPS-PFS100	13,800	15,400										
61-0596-39	シュレッダー用ゴミ袋 (静電抑制・エア抜き加工) S 100枚入 KPS-PFS60	4,420	4,930										
61-0596-40	シュレッダー用ゴミ袋 (静電抑制・エア抜き加工) M 100枚入 KPS-PFS66	7,930	8,790										
61-0607-12	ダブルクリップ(Scal-boo)10個入 黒 370-J36D	370	450										
61-0614-42	ドットライナー(テープのり)しかり貼るタイプ用 替替え用テープ 8.4mm×16m 2-D400-08N	390	430	2080	2080								
61-0614-43	替替え用テープドットライナー(テープのり)しかり貼るタイプ 8.4mm×16m 3個パックタ-D400-08N3X15	1,160	1,270										
61-0615-51	ドットライナー(テープのり)しかり貼るタイプ 本体 8.4mm×16m 2-D400-08N	480	530	2080	2080								
61-0615-18	安心構造カッターナイフ(フリース)大型 全長166mm 刃幅18mm 黒 HA-S200D	820	950										
61-0615-19	安心構造カッターナイフ(フリース)大型 全長166mm 刃幅18mm オレンジ HA-S200YR	820	950										
61-0630-05	カード立てL型再生PET板 56×85 カト-13N	210	260										
61-0630-06	カード立てL型再生PET板 41×65 カト-14N	170	210										
61-0630-07	カード立てL型再生PET板 60×150 カト-16N	370	450										
61-0630-08	カード立てL型再生PET板 83×122 カト-17N	370	450										
61-0630-09	カード立てL型再生PET板 65×95 カト-19N	270	330										
61-0630-17	カード立てL型再生PET板 100×300 カト-8N	1,000	1,200										
61-0630-18	カード立て(環境対応)L型 80×250mm カト-9N	690	830										
61-0632-89	ベックカードケース弾型タイプ 再生PET板 B4 7ヶ-3024	360	400										
61-0632-92	ベックカードケース弾型タイプ 再生PET板 A4 7ヶ-3034	250	280										
61-0632-93	ソフカードケース(環境対応)軟質B4 7ヶ-3054	570	630										
61-0632-94	ソフカードケース(環境対応)軟質B5 7ヶ-3055	320	350										
61-0632-95	ソフカードケース(環境対応)軟質B6 7ヶ-3056N	220	250										
61-0632-96	ソフカードケース(環境対応)軟質B7 7ヶ-3057N	150	170										
61-0632-97	ソフカードケース(環境対応)軟質B8 7ヶ-3058N	120	140										
61-0632-98	ソフカードケース(環境対応)軟質A1 7ヶ-3061N	3,210	3,550										
61-0632-99	ソフカードケース(環境対応)軟質A2 7ヶ-3062N	1,610	1,770										
61-0633-01	ソフカードケース(環境対応)軟質A3 7ヶ-3063N	690	760										
61-0633-02	ソフカードケース(環境対応)軟質A4 7ヶ-3064	400	450										
61-0633-03	ソフカードケース(環境対応)軟質A5 7ヶ-3065N	230	260										
61-0633-04	ソフカードケース(環境対応)軟質A6 7ヶ-3066N	170	200										
61-0633-05	ソフカードケース(環境対応)軟質A7 7ヶ-3067N	130	150										
61-4945-91	丸端子付K熱電対 M4 TSKMM4	2,500	2,830	503	503								
61-4945-92	丸端子付K熱電対 M5 TSKMM5	2,500	2,830	503	503								
61-4945-93	ねじ取付型K熱電対 M6 TSKMM6	3,100	3,570	503	503								
61-4945-94	ねじ取付型K熱電対 M8 TSKMM8	3,400	3,900	503	503								
61-5079-69	プリンタ SF40A	75,800	78,100	434	434								
61-5080-38	デジタルはかり(V2000Wシリーズ)(フードスケール)1500g V22PWE1501T	38,200	39,400	439	439								
61-5080-39	デジタルはかり(V2000Wシリーズ)(フードスケール)3000g V22PWE3T	38,200	39,400	439	439								
61-5080-40	デジタルはかり(V2000Wシリーズ)(フードスケール)6000g V22PWE6T</												

2025年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	資研樹業 カタログ 頁
64-1241-23	光学結晶 NaCl 24φ×2.5φ 6220-13020	12,400	24,800	1339	1339								
64-1241-24	光学結晶 KBr 24φ×2.5φ 6220-13022	18,100	36,200	1339	1339								
64-1241-26	光学結晶 KRS-5 24φ×2.5φ 6220-13026	128,000	256,000	1339	1339								
64-1241-27	光学結晶 NaCl 38.5×19.5×4φ 6220-14005	21,000	42,000	1339	1339								
64-1241-28	光学結晶 KBr 38.5×19.5×4φ 6220-14025	41,000	82,000	1339	1339								
64-1241-30	光学結晶 KRS-5 38.5×19.5×4φ 6220-14065	270,000	540,000	1339	1339								
64-1244-45	SUS16チューブ コイル 3.0×2.0×10m 3004-21372	15,100	16,600	1922	1922								
64-1244-46	SUS16チューブ コイル 3.0×2.0×20m 3004-21374	26,300	29,000	1922	1922								
64-1244-49	SUS16チューブ コイル 4.0×3.0×10m 3004-21482	15,100	16,600	1922	1922								
64-1244-50	SUS16チューブ コイル 4.0×3.0×20m 3004-21484	26,300	29,000	1922	1922								
64-1244-53	SUS16チューブ コイル 1/18×0.25×10m 3004-28022	16,200	18,300	1922	1922								
64-1244-54	SUS16チューブ コイル 1/18×0.25×20m 3004-28024	29,400	32,000	1922	1922								
64-1244-57	SUS16チューブ コイル 1/18×0.5×10m 3004-28042	16,200	18,300	1922	1922								
64-1244-58	SUS16チューブ コイル 1/18×0.5×20m 3004-28044	29,400	32,000	1922	1922								
64-1244-61	SUS16チューブ コイル 1/18×0.8×5m 3004-28061	9,500	10,500	1922	1922								
64-1244-62	SUS16チューブ コイル 1/18×0.8×10m 3004-28062	16,200	18,300	1922	1922								
64-1244-63	SUS16チューブ コイル 1/18×0.8×20m 3004-28064	29,400	32,000	1922	1922								
64-1244-66	SUS16チューブ コイル 1/18×1.0×5m 3004-28061	9,500	10,500	1922	1922								
64-1244-67	SUS16チューブ コイル 1/18×1.0×10m 3004-28062	16,200	18,300	1922	1922								
64-1244-68	SUS16チューブ コイル 1/18×1.0×20m 3004-28064	29,400	32,000	1922	1922								
64-1244-71	SUS16チューブ コイル 1/8×2.17×10m 3004-28182	18,500	20,100	1922	1922								
64-1244-72	SUS16チューブ コイル 1/8×2.17×20m 3004-28184	33,600	35,200	1922	1922								
64-1244-73	SUS16チューブ コイル 1/8×2.17×50m 3004-28187	75,600	77,000	1922	1922								
64-1244-74	SUS16チューブ コイル 1/8×2.17×100m 3004-28188	122,000	135,000	1922	1922								
64-3703-61	ブラグ SUS 1個入 1/16 ZP1	4,800	3,180	1314	1314								
64-3703-62	ブラグ SUS 1個入 1/16 ロング LPZ1	4,000	3,180	1314	1314								
64-3703-63	ブラグ SUS 1個入 1/8 ZP2	4,800	4,080	1314	1314								
64-3703-64	ブラグ SUS 1個入 1/8 ロング LPZ2	4,000	3,860	1314	1314								
6-451-02	トング ビーカー用 02-620	12,400	13,900	1848	1848							527	
64-5198-88	チャック付きボリタ A4 100枚 4207-9316	1,310	1,270										
64-5281-31	分光方式カラーメーター スペクトロメーター C-900	230,000	261,000	643	643								
64-5409-86	純水装置用ハイフィルター LC187	64,500	71,000	1459	1459								
64-5409-97	純水装置用純水ロフィルター LC145	48,000	53,000	1459	1459								
64-5410-01	プレフィルターカートリッジ LC140	26,500	29,000	1459	1459								
64-8053-19	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 23. 5cm SCR1200-H-23.5	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-20	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 24. 0cm SCR1200-H-24.0	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-21	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 24. 5cm SCR1200-H-24.5	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-22	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 25. 0cm SCR1200-H-25.0	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-23	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 25. 5cm SCR1200-H-25.5	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-24	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 26. 0cm SCR1200-H-26.0	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-25	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 26. 5cm SCR1200-H-26.5	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-26	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 27. 0cm SCR1200-H-27.0	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-27	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 27. 5cm SCR1200-H-27.5	16,400	16,800	2455	2455								
64-8053-28	JIS規格 静電安全靴 カウチン/メッシュ SCR1200 フード ホワイト 28. 0cm SCR1200-H-28.0	16,400	16,800	2455	2455								
64-8078-32	ワイブールX60 クロスライク ハンディワイバー 白 100枚×18袋入 60535	12,480	13,280	2027	2027	336							
64-8078-33	ワイブールX60 クロスライク 4つ折りタイプ 白 50枚×18袋入 60555	15,120	16,020	2027	2027	336							
64-8078-35	ワイブールX50 ハンディワイバー 白 100枚×16袋入 60520	11,200	12,000	2026	2026								
64-8078-36	ワイブールX50 4つ折りタイプ 50枚×18袋入 60550	13,500	14,400	2026	2026								
64-8889-94	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV123JP	56,400	58,100	434	434								
64-8889-95	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV223JP	55,700	57,400	434	434								
64-8889-96	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV323JP	61,700	63,600	434	434								
64-8889-97	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV1202 JP	65,500	67,500	434	434								
64-8889-98	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV2202JP	67,000	69,100	434	434								
64-8889-99	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV3202JP	67,900	70,000	434	434								
64-8890-01	コンバト電子天びん ナビゲーターシリーズ NV110201JP	60,200	62,100	434	434								
64-9700-61	オプテックス・ハンド紫外線検査ライト H11439	98,000	117,000			1181							
64-9717-29	高精度低温凍結凍庫 VM-1501V	580,000	640,000	90	90								
65-1212-06	ビーズドライアイス 15kg 6mm径 DRY-6-15	7,500	9,250	1418	1418								
65-1212-07	ビーズドライアイス 15kg 9mm径 DRY-9-15	7,500	9,250	1418	1418								
65-1747-54	0.2mL ガラスインサート 平底 100個入 06090866	3,700	4,100	1618	1618								
65-1747-55	0.1mL ガラスインサート 脚付 100個入 06090865	13,300	14,600	1618	1618								
65-1747-56	0.1mL ガラスインサート 100個入 06090357	4,800	5,300	1618	1618								
65-2752-93	1.5mL Cr-Vial 透明 100本入 11090356	2,400	2,600	1618	1618								
65-2752-94	1.5mL Cr-Vial 透明 (L) 100本入 11090476	2,700	3,000	1618	1618								
65-2752-95	1.5mL Cr-Vial 褐色 (L) 100本入 11090477	2,800	3,100	1618	1618								
65-2753-03	1.5mL Sn-Vial 透明 100個入 11090827	2,700	3,000	1618	1618								
65-2753-04	1.5mL Sn-Vial 透明 (L) 100個入 11090844	3,000	3,300	1618	1618								
65-2753-05	1.5mL Sn-Vial 褐色 (L) 100個入 11090845	3,200	3,500	1618	1618								
65-2753-35	0.1mL 不溶性ガラスインサート 脚付き 100個入 06091343	19,700	21,700	1618	1618								
65-2753-39	0.1mL ガラスインサート 100本入 06090869	4,800	5,300	1618	1618								
65-2753-59	TEF/ゴムセプトラム付き Cr-Cap 100個入 11030209	2,000	2,200	1618	1618								
65-2753-60	TEF/プナリ/ゴムセプトラム付き Cr-Cap 100個入 11030300	2,600	2,800	1618	1618								
65-2753-62	PTFE/Si/PTFEセプトラム付き Cr-Cap 100個入 11030196	6,900	7,600	1618	1618								
65-2753-66	TEF/ゴムセプトラム付き Sn-Cap 100個入 11151850	3,900	4,300	1618	1618								
65-2753-68	PTFE/Si+スリットセプトラム付き Sn-Cap 100個入 11151853	10,100	11,100	1618	1618								
65-2753-69	PTFE/Si/PTFEセプトラム付き Sn-Cap 100個入 11150836	7,900	8,700	1618	1618								
65-2753-72	PTFE/Si+スリットセプトラム付き Sn-Cap 100個入 11151269	9,600	10,600	1618	1618								
65-2753-73	PTFE/Si/PTFEセプトラム付き Sn-Cap 100個入 11151268	7,000	7,700	1618	1618								
65-2754-82	1.5mL Sc-Vialセット 透明 B 100個入 11241049	6,500	7,200	1618	1618								
65-2754-83	1.5mL Sc-Vialセット 透明 (L) B 100個入 11241929	6,700	7,400	1618	1618								
65-2754-84	1.5mL Sc-Vialセット 褐色 (L) B 100個入 11241928	7,000	7,700	1618	1618								
65-2754-85	1.5mL Sc-Vialセット 透明 B 100個入 11241050	7,900	8,700	1618	1618								
65-2754-86	1.5mL Sc-Vialセット 透明 (L) B 100個入 11241143	8,100	8,900	1618	1618								
65-2754-87	1.5mL Sc-Vialセット 褐色 (L) B 100個入 11241342	8,400	9,200	1618	1618								
65-2754-88	1.5mL Sc-Vialセット 透明 B 100個入 11241052	9,400	10,300	1618	1618								
65-2754-89	1.5mL Sc-Vialセット 透明 (L) B 100個入 11241446	9,600	10,600	1618	1618								
65-2754-90	1.5mL Sc-Vialセット 褐色 (L) B 100個入 11241930	9,900	10,900	1618	1618								
65-2754-91	1.5mL Sc-Vialセット 透明 (L) B 100個入 11241238	9,900	10,900	1618	1618								
65-2754-92	1.5mL Sc-Vialセット 褐色 (L) B 100個入 11241573	10,200	11,200	1618	1618								
65-2754-93	1.5mL Sc-Vialセット 透明 500個入 11241051	46,200	50,800	1618	1618								
65-2755-08	1.5mL Sc-Vialセット 透明 (L) 100個入 11241860	9,900	10,900	1618	1618								
65-2765-25	DVL/ソコン切替器 (4台用) RS-430UDA	24,400	19,770	2072	2072								
65-3419-44	リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ 2TB LS720DN0202B	69,100	71,600	2614	2614								
6-539-07	安全鎖子管切り器 11-340	7,500	9,100	1844	1844								
6-539-11	安全鎖子管切り器用替刃 11-345 1袋 (10個入) 11-345 (替刃)	13,000	18,600	1844	1844								
65-4342-64	Heathrow Scientific ビベットコントローラー HS120479	14,000	15,300	1208	1208								
65-4343-94	センサー式ボルテックスミキサー 本体 FB15013	69,200	74,100	259	259								
65-4343-99	オービタルミキサー デジタル 88-861-043	138,000	150,900	267	267								
65-4344-10	Fisherbrand マルチファンクション3Dロテーター 88-861												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策力 カタログ 頁
67-2986-96	スクルーバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL 100本入 CHSV9-10P	2,500	2,800	1619	1619								
67-2986-97	スクルーバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL 100本入 CHSV9-20P	3,300	3,600	1619	1619								
67-2986-98	スクルーバイアル(9-425)透明(未入り付) 15mL 100本入 6ESV9-i-PP	5,600	6,200	1619	1619								
67-2986-99	スクルーバイアル(9-425)透明 0.4mL 100本入 6ESV9-04PP	5,600	6,200	1619	1619								
67-2987-01	セブタム付 AVCS スクルーキャップ(9-425)1mm 透明/赤/青 100個入 CHSC9-10	2,900	2,500	1619	1619								
67-2987-02	セブタム付 AVCS スクルーキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 100個入 CHSC9-20	3,500	3,900	1619	1619								
67-2987-03	セブタム付 AVCS スクルーキャップ(9-425)1mm 赤/白/青 100個入 CHSC9-30	4,100	4,500	1619	1619								
67-2987-04	セブタム付 AVCS スクルーキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35UB	4,200	4,600	1619	1619								
67-2987-05	セブタム付 AVCS スクルーキャップ(9-425)白/白 スリット(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35UBS	4,800	5,300	1619	1619								
67-2987-06	セブタム付 AVCS スクルーキャップ(9-425)1mm 青/白 スリット/青 100個入 CHSC9-40	5,200	5,700	1619	1619								
67-2987-07	クリンバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 100本入 CHCV11-10P	2,900	2,500	1619	1619								
67-2987-08	クリンバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 100本入 CHCV11-20P	2,900	3,200	1619	1619								
67-2987-09	セブタム付クリンキャップ(ND11)TEF(透明) 天然ラバー 1mm 銀 100個入 CHCC11-10	2,100	2,300	1619	1619								
67-2987-10	セブタム付クリンキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1.3mm 銀 100個入 CHCC11-30	3,100	3,400	1619	1619								
67-2987-11	スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 100本入 6ERV11-03PPC	3,700	4,100	1619	1619								
67-2987-12	スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 100本入 6ERV11-08PPC	3,500	3,900	1619	1619								
67-2987-13	スナップバイアル(ND11)透明 1mL 100本入 6ERV11-08PPFB	3,500	3,900	1619	1619								
67-2991-46	セブタム付クリンキャップ(ND11)PE-体型 水色 100個入 6ERC11PE	2,500	2,700	1619	1619								
6-7388-11	ワイプオールX70 4つ折りタイプ 50枚×18袋 60570	19,800	20,980	2026	2026	336							
6-7388-14	ワイプオールX70 クロスライク サイズ 6つ折りタイプ 白 50枚×12袋 60375	18,000	19,080	2027	2027								
6-7388-15	ワイプオール 4つ折り 335×343mm 1袋(50枚入) 60570	1,100	1,160						28				
6-7388-21	ワイプオールX70 クロスライク 4つ折りタイプ 白 50枚×18袋 60575	19,800	20,980	2027	2027	336							
6-7388-22	ワイプオールX70 スモールホップアップタイプ 100枚×10箱 60227	25,000	26,500	2026	2026	336							
6-7388-23	ワイプオールX70 ジャンボロールタイプ 1巻670カット 60233	19,800	20,980	2026	2026	336							
67-8041-04	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量9kg 最小表示0.005kg i-C12P9JP	30,500	31,500	447	447								
67-8041-05	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量20kg 最小表示0.01kg i-C12P20JP	30,500	31,500	447	447								
67-8041-06	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量75kg 最小表示0.05kg i-C12P75JP	30,500	31,500	447	447								
67-8041-08	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量35kg 最小表示0.02kg i-C31M35SRJP	34,800	35,900	447	447								
67-8041-09	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量75kg 最小表示0.05kg i-C31M75SRJP	34,800	35,900	447	447								
67-8041-10	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量200kg 最小表示0.1kg i-C31M200RJP	34,800	35,900	447	447								
67-8041-11	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量75kg 最小表示0.05kg i-C31M75LJP	52,100	53,700	447	447								
67-8041-12	エコミー-はかり・シッピングスケール 秤量200kg 最小表示0.1kg i-C31M200LJP	52,100	53,700	447	447								
67-8735-33	S-302VBH用HEPAフィルターセット S-302HEPS	21,200	22,600	386	386								
67-8735-34	S-302VBH用吸引機ホルダー S-302HL	24,500	25,900	386	386								
6-7915-11	アルファモップ交換用ワイバー(テックス・ワイプ社製) TXJ118	163,800	126,000	2504	2504								
6-7915-12	アルファモップ交換用マイクロファイバー製ワイバー(テックス・ワイプ社製) TXJ118M	188,000	161,600	2504	2504								
6-7915-13	アルファモップ交換用パッド(テックス・ワイプ社製) TXJ118F	36,000	29,800	2504	2504								
6-7915-19	アルファモップ TXJ118 25枚+1個入	28,300	22,100	2504	2504								
67-9251-76	桌上用温度計 TL2300 HACH5793	1,070,000	1,150,000	594	594								
67-9251-77	桌上用温度計 TL2350 HACH5795	1,700,000	1,820,000	594	594								
67-9251-79	桌上用温度計 TUS200 HACH5844	1,755,000	1,850,000	594	594								
67-9251-81	ポータブルメータ HQ1101(単項目 pH、ORP) HACH6218	231,000	250,000	590	590								
67-9251-82	ポータブルメータ HQ1130(単項目 溶存酸素) HACH6219	230,000	250,000	590	590								
67-9251-83	ポータブルメータ HQ1140(単項目 電気伝導率) HACH6220	237,000	260,000	590	590								
67-9251-84	ポータブルメータ HQ2100(多項目 1ch) HACH6221	327,000	360,000	590	590								
67-9251-85	ポータブルメータ HQ2200(多項目 2ch) HACH6222	429,000	470,000	590	590								
67-9251-86	ポータブルメータ HQ4100(マルチ 1ch) HACH6223	482,000	510,000	590	590								
67-9251-87	ポータブルメータ HQ4200(マルチ 2ch) HACH6224	578,000	640,000	590	590								
67-9251-88	ポータブルメータ HQ4300(マルチ 3ch) HACH6225	649,000	720,000	590	590								
67-9251-89	pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m HACH2837	116,000	128,400	590	590								
67-9251-90	ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m HACH4152	147,000	171,200	590	590								
67-9251-91	電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m HACH2845	173,000	192,500	590	590								
67-9251-92	LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m HACH2785	278,000	304,800	590	590								
67-9251-93	交換用センサーキャップ(LDOプローブ用) HACH2798	66,300	75,000	590	590								
67-9297-84	3Dプリンター本体 Adventurer 5M FFA-105M	70,800	58,000	2616	2616								
6-8017-02	クリンガードCXynaナギ製LLサイズ 68210	1,200	1,320	2295	2295								
6-8017-03	クリンガードCXynaナギ製LLサイズ 68220	1,200	1,320	2295	2295								
6-8017-04	クリンガードCXynaナギ製LLサイズ 68230	1,200	1,320	2295	2295								
68-0328-97	InertCap 5MS 0.18mmX20M df=0.18um 1010-18531	79,400	81,800	1313	1313								
68-0328-98	InertCap 5MS 0.25mmX15M df=0.1um 1010-18620	57,700	58,600	1313	1313								
68-0328-99	InertCap 5MS 0.25mmX15M df=0.25um 1010-18622	57,700	58,600	1313	1313								
68-0329-01	InertCap 5MS 0.25mmX15M df=0.5um 1010-18624	57,700	58,600	1313	1313								
68-0329-02	InertCap 5MS 0.25mmX30M df=0.1um 1010-18640	94,800	97,600	1313	1313								
68-0329-03	InertCap 5MS 0.25mmX30M df=0.25um 1010-18642	94,800	97,600	1313	1313								
68-0329-04	InertCap 5MS 0.25mmX30M df=0.5um 1010-18644	94,800	97,600	1313	1313								
68-0329-05	InertCap 5MS 0.25mmX30M df=1.0um 1010-18645	94,800	97,600	1313	1313								
68-0329-06	InertCap 5MS 0.25mmX60M df=0.1um 1010-18660	162,000	166,000	1313	1313								
68-0329-07	InertCap 5MS 0.25mmX60M df=0.25um 1010-18662	162,000	166,000	1313	1313								
68-0329-08	InertCap 5MS 0.32mmX15M df=0.1um 1010-18720	62,900	63,100	1313	1313								
68-0329-09	InertCap 5MS 0.32mmX15M df=0.25um 1010-18722	62,900	63,100	1313	1313								
68-0329-10	InertCap 5MS 0.32mmX15M df=0.5um 1010-18724	62,900	63,100	1313	1313								
68-0329-11	InertCap 5MS 0.32mmX30M df=0.1um 1010-18740	102,000	105,000	1313	1313								
68-0329-12	InertCap 5MS 0.32mmX30M df=0.25um 1010-18742	102,000	105,000	1313	1313								
68-0329-13	InertCap 5MS 0.32mmX30M df=0.5um 1010-18744	102,000	105,000	1313	1313								
68-0329-14	InertCap 5MS 0.32mmX30M df=1.0um 1010-18745	102,000	105,000	1313	1313								
68-0329-15	InertCap 5MS 0.32mmX60M df=0.1um 1010-18760	177,000	179,000	1313	1313								
68-0329-16	InertCap 5MS 0.32mmX60M df=0.25um 1010-18762	177,000	179,000	1313	1313								
68-0329-22	InertCap AQUATIC-2 0.25mmX60M df=1.4um 1010-19166	149,000	161,000	1312	1312								
68-0329-24	InertCap AQUATIC-2 0.32mmX60M df=1.8um 1010-19267	164,000	184,000	1312	1312								
68-0329-26	InertCap AQUATIC-2 0.53mmX75M df=3.0um 1010-19478	222,000	250,000	1312	1312								
68-0330-67	InertCap AQUATIC 0.25mm X 60M df=1.0um 1010-29165	148,000	161,000	1312	1312								
68-0330-68	InertCap AQUATIC 0.32mm X 60M df=1.4um 1010-29266	164,000	184,000	1312	1312								
68-0330-69	InertCap AQUATIC 0.53mm X 75M df=2.0um 1010-29477	222,000	250,000	1312	1312								
68-0334-33	INERTCAP PJURE-WAX 0.18MM X 20M DF=0.18 1010-68031	74,200	76,000	1312	1312								
68-0334-35	INERTCAP PJURE-WAX 0.25MM I.D.X30M DF=0.25UM 1010-68142	85,500	88,100	1312	1312								
68-0334-36	INERTCAP PJURE-WAX 0.25MM I.D.X30M DF=0.5UM 1010-68144	85,500	88,100	1312	1312								
68-0334-39	INERTCAP PJURE-WAX 0.32MM I.D.X30M DF=0.25UM 1010-68242	91,700	95,400	1312	1312								
68-0334-40	INERTCAP PJURE-WAX 0.32MM I.D.X30M DF=0.5UM 1010-68244	91,700	95,400	1312	1312								
68-0334-43	INERTCAP PJURE-WAX 0.53MM I.D.X15M DF=1.00UM 1010-68425	56,700	61,200	1312	1312								
68-0345-27	Inertsil ODS-2 5um 4.0X100mm 5020-01120	69,000	72,500	1308	1308								
68-0345-28	Inertsil ODS-2 5um 2.1X150mm 5020-01121	76,000	79,800	1308	1308								
68-0345-29	Inertsil ODS-2 5um 3.0X150mm 5020-01122	76,000	79,800	1308	1308								
68-0345-30	Inertsil ODS-2 5um 4.0X150mm 5020-01123	76,000	79,800	1308	1308								
68-0345-31	Inertsil ODS-2 5um 4.6X150mm 5020-01124	76,000	79,800	1308	1308								
68-0345-32	Inertsil ODS-2 5um 2.1X250mm 5020-01125	87,000	91,400	1308	1308								
68-0345-33	Inertsil ODS-2 5um 3.0X250mm 5020-01126	87,000	91,400	13									

2025年6月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策 力 タロ グ 頁
7-5158-02	ホワイトボード用マーカー 太字丸芯 赤 PM-B102NR	200	230		2074	2074							187
7-5158-03	ホワイトボード用マーカー 太字丸芯 青 PM-B102NB	200	230		2074	2074							187
7-5158-04	ホワイトボード用マーカー 太字丸芯 緑 PM-B102NG	200	230		2074	2074							187
7-5159-01	ホワイトボード用マーカー 太字角芯 黒 PM-B112ND	200	230		2074	2074							187
7-5159-02	ホワイトボード用マーカー 太字角芯 赤 PM-B112NR	200	230		2074	2074							187
7-5159-03	ホワイトボード用マーカー 太字角芯 青 PM-B112NB	200	230		2074	2074							187
7-5160-01	用箋換紙(総タロス貼付) A4 タテ ヨハ-28	520	610								261		
7-5160-02	用箋換紙(総タロス貼付) A4 ヨコ ヨハ-23	520	610								261		
7-5161-01	用箋換紙(総タロス貼付) B5 タテ ヨハ-25	500	580								261		
7-5161-02	用箋換紙(総タロス貼付) B5 ヨコ ヨハ-20	500	580								261		
7-5162-01	用箋換紙(総タロス貼付) A3 タテ ヨハ-49	850	950								261		
7-5162-02	用箋換紙(総タロス貼付) A3 ヨコ ヨハ-43	830	950								261		
7-5163-01	用箋換紙(総タロス貼付) B4 タテ ヨハ-29	670	780								261		
7-5163-02	用箋換紙(総タロス貼付) B4 ヨコ ヨハ-24	700	780								261		
7-5164-01	用箋換紙(総タロス貼付) A5 タテ ヨハ-26N	450	500								261		
7-5164-02	用箋換紙(総タロス貼付) A5 ヨコ ヨハ-21N	450	500								261		
7-5165-01	用箋換紙(総タロス貼付) B6 タテ ヨハ-27N	410	460								261		
7-5165-02	用箋換紙(総タロス貼付) B6 ヨコ ヨハ-22N	410	460								261		
7-5168-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅35mm 7-E620B	1,230	1,380	2081	2081								263
7-5168-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅35mm 7-E620C	1,230	1,380	2081	2081								263
7-5169-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅45mm 7-E630B	1,230	1,380	2081	2081								263
7-5169-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅45mm 7-E630C	1,230	1,380	2081	2081								263
7-5170-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅55mm 7-E640B	1,320	1,490	2081	2081								263
7-5170-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅55mm 7-E640C	1,320	1,490	2081	2081								263
7-5171-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅65mm 7-E650B	1,340	1,510	2081	2081								263
7-5171-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅65mm 7-E650C	1,340	1,510	2081	2081								263
7-5172-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅75mm 7-E660B	1,430	1,600	2081	2081								263
7-5172-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅75mm 7-E660C	1,430	1,600	2081	2081								263
7-5173-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅85mm 7-E670B	1,430	1,600	2081	2081								263
7-5173-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅85mm 7-E670C	1,430	1,600	2081	2081								263
7-5174-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅95mm 7-E680B	1,670	1,870	2081	2081								263
7-5174-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅95mm 7-E680C	1,670	1,870	2081	2081								263
7-5175-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅105mm 7-E690B	1,810	2,030	2081	2081								263
7-5176-01	チューブファイル<エコ> 青A4縦背幅115mm 7-E6100B	1,860	2,090	2081	2081								263
7-5176-02	チューブファイル<エコ> シルバーA4縦背幅115mm 7-E6100C	1,860	2,090	2081	2081								263
7-5180-01	フラットファイル<PP> A4タテ 青 1冊 7-H10E	250	310										262
7-5180-02	フラットファイル<PP> A4タテ 緑 1冊 7-H10G	250	310										262
7-5180-03	フラットファイル<PP> A4タテ 灰 1冊 7-H10M	250	310										262
7-5180-04	フラットファイル<PP> A4タテ 桃 1冊 7-H10F	250	310										262
7-5180-05	フラットファイル<PP> A4タテ 黄 1冊 7-H10Y	250	310										262
7-5180-06	フラットファイル<PP> A4タテ 黄緑 1冊 7-H10YG	250	310										262
7-5180-07	フラットファイル<PP> A4タテ 橙 1冊 7-H10YR	250	310										262
7-5181-01	フラットファイル<PP> B5タテ 青 1冊 7-H11B	270	300										262
7-5181-02	フラットファイル<PP> B5タテ 緑 1冊 7-H11G	270	300										262
7-5181-03	フラットファイル<PP> B5タテ 灰 1冊 7-H11M	270	300										262
7-5181-04	フラットファイル<PP> B5タテ 桃 1冊 7-H11F	270	300										262
7-5181-05	フラットファイル<PP> B5タテ 黄 1冊 7-H11Y	270	300										262
7-5181-06	フラットファイル<PP> B5タテ 黄緑 1冊 7-H11YG	270	300										262
7-5181-07	フラットファイル<PP> B5タテ 橙 1冊 7-H11YR	270	300										262
7-5182-01	フラットファイル<PP> A4ヨコ 青 1冊 7-H15B	270	310										262
7-5182-02	フラットファイル<PP> A4ヨコ 緑 1冊 7-H15G	270	310										262
7-5182-03	フラットファイル<PP> A4ヨコ 灰 1冊 7-H15M	270	310										262
7-5182-04	フラットファイル<PP> A4ヨコ 桃 1冊 7-H15F	270	310										262
7-5182-05	フラットファイル<PP> A4ヨコ 黄 1冊 7-H15Y	270	310										262
7-5182-06	フラットファイル<PP> A4ヨコ 黄緑 1冊 7-H15YG	270	310										262
7-5182-07	フラットファイル<PP> A4ヨコ 橙 1冊 7-H15YR	270	310										262
7-5183-01	フラットファイル<PP> B4ヨコ 青 1冊 7-H19B	430	480										262
7-5183-02	フラットファイル<PP> B4ヨコ 緑 1冊 7-H19G	430	480										262
7-5183-03	フラットファイル<PP> B4ヨコ 灰 1冊 7-H19M	430	480										262
7-5183-04	フラットファイル<PP> B4ヨコ 桃 1冊 7-H19F	430	480										262
7-5183-05	フラットファイル<PP> B4ヨコ 黄 1冊 7-H19Y	430	480										262
7-5183-06	フラットファイル<PP> B4ヨコ 黄緑 1冊 7-H19YG	430	480										262
7-5183-07	フラットファイル<PP> B4ヨコ 橙 1冊 7-H19YR	430	480										262
7-5184-01	フラットファイル<PP> A3ヨコ 青 1冊 7-H48B	630	750										262
7-5184-02	フラットファイル<PP> A3ヨコ 緑 1冊 7-H48G	630	750										262
7-5184-03	フラットファイル<PP> A3ヨコ 灰 1冊 7-H48M	630	750										262
7-5184-04	フラットファイル<PP> A3ヨコ 桃 1冊 7-H48F	630	750										262
7-5184-05	フラットファイル<PP> A3ヨコ 黄 1冊 7-H48Y	630	750										262
7-5184-06	フラットファイル<PP> A3ヨコ 黄緑 1冊 7-H48YG	630	750										262
7-5184-07	フラットファイル<PP> A3ヨコ 橙 1冊 7-H48YR	630	750										262
7-5189-01	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 青 フ-V10-3B	360	390										262
7-5189-02	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ コバルトブルー フ-V10-3CB	360	390										262
7-5189-03	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 緑 フ-V10-3G	360	390										262
7-5189-04	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ グレー フ-V10-3M	360	390										262
7-5189-05	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ ピンク フ-V10-3P	360	390										262
7-5189-06	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 紫 フ-V10-3V	360	390										262
7-5189-07	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) A4タテ 黄 フ-V10-3Y	360	390										262
7-5190-01	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ 青 フ-V11-3B	320	360										262
7-5190-03	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ 緑 フ-V11-3G	320	360										262
7-5190-05	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ ピンク フ-V11-3P	320	360										262
7-5190-07	フラットファイルV(樹脂製とじ具・3冊入) B5タテ 黄 フ-V11-3Y	320	360										262
7-5193-01	リングF<スリムスタイル> 青 A4縦 背幅27mm 2-URF420B	520	590										263
7-5193-02	リングF<スリムスタイル> 濃灰 A4縦 背幅27mm 2-URF420DM	520	590										263
7-5193-03	リングF<スリムスタイル> 緑 A4縦 背幅27mm 2-URF420G	520	590										263
7-5193-04	リングF<スリムスタイル> 桃 A4縦 背幅27mm 2-URF420F	520	590										263
7-5193-05	リングF<スリムスタイル> 赤 A4縦 背幅27mm 2-URF420R	520	590										263
7-5193-06	リングF<スリムスタイル> 黄 A4縦 背幅27mm 2-URF420Y	520	590										263
7-5193-07	リングF<スリムスタイル> 黄緑 A4縦 背幅27mm 2-URF420YG	520	590										263
7-5193-08	リングF<スリムスタイル> 橙 A4縦 背幅27mm 2-URF420YR	520	590										263
7-5194-01	リングF<スリムスタイル> 青 A4縦 背幅33mm 2-URF430B	600	680										263
7-5194-02	リングF<スリムスタイル> 濃灰 A4縦 背幅33mm 2-URF430DM	600	680										263
7-5194-03	リングF<スリムスタイル> 緑 A4縦 背幅33mm 2-URF430G	600	680										263
7-5194-04	リングF<スリムスタイル> 桃 A4縦 背幅33mm 2-URF430F	600	680										263
7-5194-05	リングF<スリムスタイル> 赤 A4縦 背幅33mm 2-URF430R	600	680										263
7-5194-06	リングF<スリムスタイル> 黄 A4縦 背幅33mm 2-URF430Y	600	680										263
7-5194-07	リングF<スリムスタイル> 黄緑 A4縦 背幅33mm 2-URF430YG	600	680										263
7-5194-08	リングF<スリムスタイル> 橙 A4縦 背幅33mm 2-URF430YR	600	680										263
7-5195-01	リングF<スリムスタイル> 青 A4縦 背幅42mm 2-URF440B	680	780										263
7-5195-02	リングF<スリムスタイル> 濃灰 A4縦 背幅42mm 2-URF440DM	680	780										263
7-5195-03	リングF<スリムスタイル> 緑 A4縦 背幅42mm 2-URF440G	680	780										263
7-5195-05	リングF<スリムスタイル> 赤 A4縦 背幅42mm 2-URF440R	680	780										263
7-5195-06	リングF<スリムスタイル> 黄 A4縦 背幅42mm 2-URF440Y	680	780										263
7-5202-01	ふせん<K2> 75×75 イエロー 10冊入 K2J-7575Y	1,600	1,880	2080	2080								262
7-5202-02	ふせん<K2> 75×75 4色 10冊入 K2J-7575	1,600	1,880	2080	2080								262
7-5203-02	ふせん<K2> 75×50 4色 10冊入 K2J-7550	1,460	1,710	2080	2080								262
7-5204-02	ふせん<K2> 75×25 4色 20冊入 K2J-7525	1,470	1,720	2080	2080								262
7-5207-01	ふせん<K2> 50×15 イエロー 50冊入 K2J-5015Y	2,340	2,740	2080	2080								262

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策力 カタログ 頁
7-5379-02	車椅子車輪カバー(ノンスリップ&防水)後輪用1袋(2枚入)	8,300	11,200			-					225		
7-5404-11	七夕短冊 40枚入 46787	630	250										
7-5714-01	万能包丁 兼 TH-70	4,600	5,460									69	
7-5772-01	ポカリスエット 500mL×24本 03532802	3,690	4,200									24	
7-5936-31	七夕用特水筒 スタンド付 70322	6,500	7,320									288	
7-5954-31	ポリ袋 N-20 10枚(減菌済み)	500	520	2186	2186								
7-5954-32	ポリ袋 N-30 10枚(減菌済み)	520	540	2186	2186								
7-5954-33	ポリ袋 N-45 10枚(減菌済み)	630	670	2186	2186								
7-5954-34	ポリ袋 N-70(減菌済み) 10枚入	1,350	1,390	2186	2186								
7-5954-35	ポリ袋 N-90(減菌済み) 10枚入	2,240	2,280	2186	2186								
7-6200-01	アズワンのペーパータオル1ケース(200枚入)	140	145	2031	2031	331			185	28	83	571	260
7-6200-02	アズワンのペーパータオル1ケース(200枚/袋×30袋入)	3,700	3,800	2031	2031	331			185	28	83	571	260
7-6200-03	アズワンのペーパータオル1ケース(200枚/袋×30袋入)×5ケース入	16,900	17,400	2031	2031	331			185	28	83	571	260
7-620-11	チタン製接込みハイブリッド L字型タイプ 290mm LYPAT105	51,000	55,700	173	173								
7-620-12	チタン製接込みハイブリッド L字型タイプ 340mm LYPAT110	59,000	65,400	173	173								
7-620-13	チタン製接込みハイブリッド L字型タイプ 420mm LYPAT220	65,000	72,800	173	173								
7-620-14	チタン製接込みハイブリッド ストレートタイプ 280mm LYPCT105	51,000	55,600	173	173								
7-620-15	チタン製接込みハイブリッド ストレートタイプ 340mm LYPCT110	59,000	66,100	173	173								
7-620-16	チタン製接込みハイブリッド ストレートタイプ 470mm LYPCT220	65,000	71,300	173	173								
7-6483-01	カラーマジックベルト ピンク	550	600			1275							
7-6483-02	カラーマジックベルト ブルー	550	600			1275							
7-6483-03	カラーマジックベルト レッド	550	600			1275							
7-6483-04	カラーマジックベルト イエロー	550	600			1275							
7-6934-01	アズプロミニスケール 220g ACX221	10,200	10,700	434	434	778							
7-6934-02	アズプロミニスケール 2200g ACX2200	10,200	10,700	434	434	778							
7-6934-03	アズプロミニスケール 5200g ACX5200	12,100	12,600	434	434	778							
7-6934-11	アズプロミニスケール ACアダプター 30333870	6,950	7,200	434	434	778							
7-7076-21	呼び出し機 シーザーコール5	174,000	181,500			175							
7-7076-22	呼び出し機 シーザーコール10	240,000	251,700			175							
7-7076-23	呼び出し機 シーザーコール15	391,200	407,300			175							
7-7076-24	呼び出し機 シーザーコール20	488,000	488,600			175							
7-7076-25	呼び出し機 レイガンコール5	174,000	181,500			175							
7-7076-27	呼び出し機 レイガンコール15	391,200	407,300			175							
7-7076-46	呼び出し機 レイガンコール10	240,000	251,700			175							
7-7076-48	呼び出し機 レイガンコール20	488,000	488,600			175							
7-7228-01	7年保存レトルト食品セット CUBE-7YEARS The Next Dekade 1ケース(4セット入) Completed Version	20,760	21,120	2367	2367	560							17
7-7464-11	セiling紙 J-Matsuba No.02 1寸 ダークグリーン(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7464-12	セiling紙 J-Matsuba No.02 1寸3分 ダークグリーン(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7465-11	セiling紙 J-Matsuba No.01 1寸 グリーン(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7465-12	セiling紙 J-Matsuba No.01 1寸3分 グリーン(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7466-11	セiling紙 J-Matsuba No.1 1寸 レッド(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7466-12	セiling紙 J-Matsuba No.1 1寸3分 レッド(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7466-13	セiling紙 J-Matsuba No.1 1寸6分 レッド(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7467-11	セiling紙 J-Matsuba No.2 1寸 アイボリー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7467-12	セiling紙 J-Matsuba No.2 1寸3分 アイボリー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7467-13	セiling紙 J-Matsuba No.2 1寸6分 アイボリー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7468-11	セiling紙 J-Matsuba No.3 1寸 スカイブルー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7468-12	セiling紙 J-Matsuba No.3 1寸3分 スカイブルー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7468-13	セiling紙 J-Matsuba No.3 1寸6分 スカイブルー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-7468-14	セiling紙 J-Matsuba No.3 2寸 スカイブルー(100本入)	2,000	2,300			1137							
7-8380-01	トランスファーボードスケール(検定付) MS1900	642,000	590,000			761					449		
7-8429-02	お原シャワシャワ(使いきりUMY洗浄器) 3本×40バツク	28,800	32,000			558					120		
7-9248-01	静脈可視化装置 本体 NVS500	790,000	690,000			1265							
7-9863-01	セiling紙 L-Tsubaki No.3 1寸 スカイブルー(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9863-02	セiling紙 L-Tsubaki No.3 1寸3分 スカイブルー(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9863-03	セiling紙 L-Tsubaki No.3 1寸6分 スカイブルー(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9863-04	セiling紙 L-Tsubaki No.3 2寸 スカイブルー(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9864-01	セiling紙 L-Tsubaki No.4 1寸 ピンク(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9864-02	セiling紙 L-Tsubaki No.4 1寸3分 ピンク(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9864-03	セiling紙 L-Tsubaki No.4 1寸6分 ピンク(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9865-01	セiling紙 L-Tsubaki No.5 1寸 バイオレット(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9865-02	セiling紙 L-Tsubaki No.5 1寸3分 バイオレット(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9865-03	セiling紙 L-Tsubaki No.5 1寸6分 バイオレット(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9865-04	セiling紙 L-Tsubaki No.5 2寸 バイオレット(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9866-01	セiling紙 L-Tsubaki No.8 1寸 セピア(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9866-02	セiling紙 L-Tsubaki No.8 1寸3分 セピア(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9866-03	セiling紙 L-Tsubaki No.8 1寸6分 バイオレット(100本入)	2,350	2,700			1137							
7-9867-07	セiling紙内針 NSタイプ 3mm 100本入(個別包装)	1,600	1,800			1138							
7-9867-08	セiling紙内針 NSタイプ 4mm 100本入(個別包装)	1,600	1,800			1138							
7-9867-09	セiling紙内針 NSタイプ 5mm 100本入(個別包装)	1,600	1,800			1138							
7-9867-10	セiling紙内針 NSタイプ 6mm 100本入(個別包装)	1,600	1,800			1138							
7-9868-01	セiling紙内針 バイオネックス オレンジ 100本入	2,000	2,300			1138							
7-9868-02	セiling紙内針 バイオネックス イエロー 100本入	2,000	2,300			1138							
7-9868-03	セiling紙内針 バイオネックス グリーン 100本入	2,000	2,300			1138							
7-9868-04	セiling紙内針 バイオネックス ブルー 100本入	2,000	2,300			1138							
7-9868-05	セiling紙内針 バイオネックス ピンク 100本入	2,000	2,300			1138							
8-1027-01	ダブルマトリックス保護面用保護面枠 17-249B	16,300	19,400	2234	2234								
8-1027-02	ダブルマトリックス保護面用アセチン面 17-244	4,600	5,800	2234	2234								
8-1667-03	クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね 170×218mm 200組入 370300B	2,800	290	2032	2032	333						84	
8-3909-01	ワイプオールX50 クロスライク4つ折りタイプ・白 50枚×16袋入 60555	13,500	14,400	2027	2027	336						84	
8-3909-01-52	(小分け)ワイプオールX50 クロスライク4つ折りタイプ1袋(50枚入) 60555	870	930			-							
8-3909-02	ワイプオールX50 クロスライクハンディワイパー・白 100枚×16袋入 60525	11,200	12,000	2027	2027	336						84	
8-3909-02-52	(小分け)ワイプオールX50 クロスライクハンディワイパー1袋(100枚入) 60525	810	870			-							
8-3909-03	ワイプオールX50 フォードエリア ブルー 4つ折り 60660	16,800	18,000	2026	2026								
8-3909-04	ワイプオールX50 フォードエリア ブルー Lサイズ 6つ折り 60665	21,600	23,040	2026	2026								
8-3909-05	ワイプオール X50 クロスライクフラット 200枚 60558	7,900	8,340	2027	2027								
8-5304-21	アルミニウムバッグ AA-1	3,040	3,280	611	611								
8-5304-22	アルミニウムバッグ AA-2	3,270	3,510	611	611								
8-5304-23	アルミニウムバッグ AA-3	3,620	3,740	611	611								
8-5304-24	アルミニウムバッグ AA-5	3,970	4,320	611	611								
8-5304-25	アルミニウムバッグ AA-10	4,790	5,030	611	611								
8-5304-26	アルミニウムバッグ AAK-1	3,800	4,300	611	611								
8-5304-27	アルミニウムバッグ AAK-2	4,000	4,500	611	611								
8-5304-28	アルミニウムバッグ AAK-3	4,400	4,700	611	611								
8-5304-29	アルミニウムバッグ AAK-5	4,700	5,200	611	611								
8-5304-30	アルミニウムバッグ AAK-10	5,400	5,800	611	611								
8-5304-31	アルミニウムバッグ AAK-20	10,000	10,100	611	611								
8-5304-32	アルミニウムバッグ AAK-30	13,200	13,500	611	611								
8-5304-33	アルミニウムバッグ AAK-50	18,400	18,700	611	611								
8-5355-11-20	熱縮式風速計 校正証明書付 testo405-V1	61,000	70,000	647	647								
8-5361-01	ラボマット 760mm×4.4m×0.91mm 14-203A	7,900	8,600	2340	2340								
8-5361-02	ラボマット 760mm×30m×0.91mm 14-203B	47,500	51,500	2340	2340								
8-5623-41-20	袋装形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付 CM-9A	77,000	81,500	622	622								
8-6340-01	インプロバール消毒液50%(カネイチ) 500mL	540	850			358							
8-6340-02	インプロバール消毒液50%(カネイチ) 2L	2,000	3,100			358							
8-6340-03	インプロバール消毒液50%(カネイチ) 5L(コック付)	4,800	7,600			358							
8-6341-01	インプロバール消毒液70%(カネイチ) 500mL	650	880			358					422		
8-6341-02	インプロバール消毒液70%(カネイチ) 2L	2,500	3,300			358					422		
8-6341-03	インプロバール消毒液70%(カネイチ) 5L(コック付)	5,850	8,000			358					422		
8-6347-01	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%(日本薬局方) 500mL	780	800			358					422		

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ーズ2024 頁	設備2024 頁	アズビユ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務例集 力 タロ グ 頁
8-8778-12	ケミカルランブ 20W FL205BLN	1,930	2,100										
8-8780-11	キムチクブレップ ウェットタスクサイズ(ディスベンサー1ヶ付き)1箱(6ロール入) 60434	13,800	15,180	2030	2030	343					354		
89-0127-40	塩酸 2104-50ML 2104	11,100	11,300	1500	1500								
89-0130-78	Ehrlich's solution 03891-250ML 03891	12,800	13,100	1500	1500								
89-0131-09	Accessufame K, for food analysis, >=99.0% 04054-100G 04054	42,400	43,300	1500	1500								
89-0131-10	Accessufame K, for food analysis, >=99.0% 04054-25G 04054	15,400	15,700	1500	1500								
89-0173-02	クロロホルム-イソアミルアルコール 24:1 25666-100ML 25666	19,700	20,200	1500	1500								
89-0173-03	クロロホルム-イソアミルアルコール 24:1 25666-500ML 25666	81,300	83,100	1500	1500								
89-0194-36	クロロホルム(高濃度液体クロマトグラフィー用) 34858-100ML 34854	16,800	16,600	1500	1500								
89-0194-45	ジクロロメタン(高濃度液体クロマトグラフィー用) 34856-100ML 34856	4,310	4,410	1500	1500								
89-0195-21	蒸留水 34877-1L 34877	9,880	10,100	1500	1500								
89-0205-03	Melting point standard 225-237 C, analytical standard 41019-1G 41019	3,180	3,320	1500	1500								
89-0227-19	Melting point standard 47-49 C, analytical standard 50296-1G 50296	7,210	7,540	1500	1500								
89-0227-20	Melting point standard 47-49 C, analytical standard 50296-5G 50296	17,200	18,000	1500	1500								
89-0248-17	Potassium chloride solution, BioUltra, ~3 M in H2O 80135-250ML 80135	15,100	15,400	1500	1500								
89-0255-66	Melting point standard 283-286 C, analytical standard 67372-250MG 67372	10,800	11,300	1500	1500								
89-0272-20	Melting point standard 121-123 C, analytical standard 76170-5G 76170	8,230	8,610	1500	1500								
89-0273-56	Phosphate buffer solution, BioUltra, >0.044 M Na2HPO4, >0.022 M NaH2PO4 76847-100ML-F 76847	36,400	37,200	1500	1500								
89-0274-97	フェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール 125:24:1 77619-100ML 77619	19,000	19,300	1500	1500								
89-0274-98	フェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール 125:24:1 77619-500ML 77619	72,100	73,500	1500	1500								
89-0275-04	Poly(vinylpyrrolidone), ~110 mum particle size 77627-25G 77627	10,800	11,000	1500	1500								
89-0286-17	Spermine dihydrate, BioUltra, >=99.5% (GC) 85588-5G 85588	43,200	44,200	1500	1500								
89-0289-30	Tetrabutylammonium methanesulfonate, >=97.0% (T) 86877-10G 86877	25,100	25,600	1500	1500								
89-0301-87	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩、1M 標準原液pH7.40,分子生物学用 93313-1L 93313	23,500	24,000	1500	1500								
89-0302-51	ドリンクX-100溶液 93443-100ML 93443	31,300	32,300	1490	1490								
89-0416-20	テトラクロロエチレン 270393-100ML 270393	15,200	15,500	1500	1500								
89-0416-75	蒸留水 270733-1L 270733	8,900	9,090	1500	1500								
89-0435-11	トリフルオロ酢酸 302031-100ML 302031	41,800	42,600	1500	1500								
89-0468-48	クロロホルム 368927-100ML 368927	12,100	12,400	1500	1500								
89-0615-59	ジクロロメタン, Methylene chloride 650463-1L 650463	14,600	14,900	1500	1500								
89-0615-63	クロロホルム 650471-1L 650471	21,200	21,700	1500	1500								
89-0615-67	クロロホルム 650498-1L 650498	21,500	22,000	1500	1500								
89-0810-62	SPME fiber assembly polyacrylate (PA), df 85 mum, for use with autosampler, needle size 23 g 57294-U	63,300	66,100	1315	1315								
89-0810-63	SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 mum, needle size 23 ga. 57295-U	63,300	66,100	1315	1315								
89-0810-64	SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 57298-U	63,300	66,100	1315	1315								
89-0810-81	SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 mum (nonbonded phase), for use with 57341-U	63,300	66,100	1315	1315								
89-0810-85	SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 85 mum (partially cro 57345-U	63,300	66,100	1315	1315								
89-2373-46	ダルベッコ改変イーグル培地栄養混合物F-12/14m, 液体 D6421-500ML D6421	4,210	3,520	1490	1490								
89-2373-48	ダルベッコ改変イーグル培地, 液体 D6429-500ML D6429	1,560	2,760	1490	1490								
89-2378-22	ダルベッコリン酸バッファー, 液体 D6537-500ML D6537	3,360	2,760	1490	1490								
8-9286-01	開口顕微鏡 170mm 14674	2,420	2,800			1171							
89-3097-37	レグルタミン, 200-mM溶液, 細胞生物学用 G7513-100ML G7513	7,980	5,880	1490	1490								
89-3099-44	Ala-Gln, 200 mM solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified G8541-100ML G8541	11,500	12,100	1490	1490								
89-3112-82	HEPES, 1M 溶液, 細胞生物学用 H0887-100ML H0887	20,100	20,700	1490	1490								
89-3117-59	HEPES H3375-100G H3375	10,900	11,200	1490	1490								
89-3537-91	LB agar, Miller, Microbiologically tested L3027-1KG L3027	52,800	53,900	1500	1500								
89-3537-92	LB agar, Miller, Microbiologically tested L3027-250G L3027	19,700	20,200	1500	1500								
89-3538-84	LBプロス(ミラー), 微生物培養用 L3152-1KG L3152	25,300	25,800	1500	1500								
89-3621-83	MOPSナトリウム M9381-250G M9381	44,600	46,000	1490	1490								
89-3744-08	リン酸緩衝液, pH7.4 P3813-10PAC P3813	15,900	16,400	1490	1490								
89-3746-49	リン酸緩衝液, pH7.4 P4417-100TAB P4417	31,400	32,400	1490	1490								
89-4070-52	RPMI 1640培地, 液体 R8758-500ML R8758	2,100	2,760	1490	1490								
89-4707-33	テリフィックブロス(改変), 微生物培養用 T0918-1KG T0918	34,000	34,700	1500	1500								
89-4707-34	テリフィックブロス(改変), 微生物培養用 T0918-250G T0918	11,100	11,300	1500	1500								
89-4723-73	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン T1503-1KG T1503	12,700	13,600	1490	1490								
89-4741-07	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩 T3253-1KG T3253	41,900	43,200	1490	1490								
89-4749-27	Tris Buffered Saline, 10 x, solution T5912-1L T5912	12,000	12,300	1490	1490								
89-4749-68	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 分子生物学用 T6066-1KG T6066	30,600	31,600	1490	1490								
89-4756-69	ドリンクX-100 T8787-50ML T8787	5,710	6,070	1490	1490								
89-4758-28	ドリンクX-100 T9284-100ML T9284	15,300	15,800	1490	1490								
89-4809-39	ドリンクX-100 X100-100ML X100	10,800	11,400	1490	1490								
89-4809-47	ドリンクX-100 X100PC-5ML X100PC	21,500	22,200	1490	1490								
89-4816-63	酵母合成ドロブアウト培地用添加物, 酵母培養用 Y1376-20G Y1376	41,200	42,000	1500	1500								
89-4816-67	酵母合成ドロブアウト培地用添加物, 酵母培養用 Y1501-20G Y1501	19,500	20,000	1500	1500								
89-4816-76	酵母合成ドロブアウト培地用添加物, 酵母培養用 Y1751-20G Y1751	34,900	35,700	1500	1500								
89-4816-78	酵母合成ドロブアウト培地用添加物, 酵母培養用 Y1876-20G Y1876	24,200	24,700	1500	1500								
89-4816-80	酵母合成ドロブアウト培地用添加物, 酵母培養用 Y2001-20G Y2001	19,100	19,400	1500	1500								
89-6357-38	シリカゲル, 13767-500G-R 13767	11,300	11,500	1500	1500								
89-6375-62	クロロホルム 366919-1L 366919	16,800	17,100	1500	1500								
89-6398-90	ウシ胎児血清, 非米産産, 細胞培養用 F7524-500ML	82,100	84,300	1490	1490								
89-6444-50	水酸化カリウム溶液 P4494-50ML P4494	17,000	17,300	1500	1500								
89-8260-65	Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (Carboxen/PDMS), df 75 57907-U	105,000	110,000	1315	1315								
8-9981-21	消臭巾1袋 30L	520	580			506							
8-9981-22	消臭巾1袋 45L	790	890			506							
8-1124-02	サージカルSHIPマスクSHIP0003	1,280	1,520								382		