

価格改定表

研究用総合機器カタログ2017
サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
22	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	69,000	69,800
42	1-570-01	縦型ウォーターバスASWB-1	85,000	96,000
42	1-570-11	縦型ウォーターバス山形タイプ PP製フタ	15,000	18,000
42	1-570-12	縦型ウォーターバスプラスチックレイ	18,000	25,000
58	1-8501-02	ホットプレートC-MAG HP7	63,000	57,200
75	2-4963-01	クールホットブロックバスASCH-201	98,000	110,000
75	2-4963-11	クール・ホットブロックバスT1. 5-40	28,000	35,000
75	2-4963-12	クール・ホットブロックバスT0. 5-54	28,000	35,000
75	2-4963-13	クール・ホットブロックバスT0. 2-96	32,000	38,000
75	2-4963-14	クール・ホットブロックバスS15-24	32,000	38,000
75	2-4963-15	クール・ホットブロックバスT2. 0-40	28,000	35,000
75	2-4963-16	クールホットブロックバスM96Elisa	32,000	38,000
80	3-6151-01	低温バス BLG100	680,000	598,000
80	3-6151-02	低温バス BLG200	720,000	680,000
83	1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	150,000	160,000
83	1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	203,000	225,000
83	1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	163,000	173,000
83	1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	226,000	248,000
84	1-1646-01	プログラム電気炉 SMF-1	198,000	220,000
84	1-1646-02	プログラム電気炉 SMF-2	260,000	280,000
101	3-5184-01	ヒーティングサーキュレーターCC-304B	610,000	630,000
118	2-5480-02	フリーズボックス IB-02100	18,100	18,600
118	2-5480-05	フリーズボックス IB-02081	17,600	18,100
157	1-5448-01	ホットプレートスターラーRCTbasic	95,000	85,000
159	1-6607-11	ホットスターラー C-MAG HS7	65,000	59,200
167	7-219-01	マイクロ回転子 A 3入	1,400	1,500
167	7-219-02	マイクロ回転子 B 3入	1,500	1,600
167	7-219-03	マイクロ回転子 C 3入	1,500	1,600
167	7-219-04	マイクロ回転子 D 3入	1,400	1,500
167	7-219-05	マイクロ回転子 E 3入	1,400	1,500
167	7-219-06	マイクロ回転子 F 3入	1,400	1,500
167	7-219-07	マイクロ回転子 G 3入	2,500	2,700
167	7-219-08	マイクロ回転子 H 3入	1,600	1,700
167	7-219-09	マイクロ回転子 I 3入	1,900	2,000
167	7-219-10	マイクロ回転子 J 3入	2,400	2,600
167	7-220-01	翼付マイクロ回転子5. 5X9. 5mm2入	4,000	4,400
167	7-220-02	翼付マイクロ回転子2入10. 5X11. 8	4,000	4,400
167	7-220-03	翼付マイクロ回転子16mm丸底試験管2入	4,100	4,500
167	7-220-04	翼付マイクロ回転子 円錐型遠洗管用 2入	4,100	4,500
168	7-222-01	フロート攪拌子 6630-0250	10,900	11,200
168	7-222-03	フロート攪拌子 6630-1000	18,900	19,500
168	7-222-05	フロート攪拌子 6630-4000	22,000	22,700
174	2-6863-03	スターターセット H301	14,000	13,800
174	2-6863-12	アタッチメント SI-O564	40,000	39,000
190	5-3090-11	シャフトジェネレーターS25N-8G	123,000	135,000
190	5-3090-15	シャフトジェネレーターS25N-25F	130,000	135,000
190	5-3090-29	シャフトジェネレーターS25N-8G-ST	128,000	135,000
190	5-3090-34	シャフトジェネレーターS25N-25G	124,000	129,000
190	5-4040-31	ホモジナイザーT25デジタル	165,000	180,000
194	2-4782-02	ペッセル+マイクロチューブ1. 5ml	22,500	23,200
194	2-4782-03	ペッセル+マイクロチューブ0. 5ml	22,500	23,100
194	2-4782-04	コードレスモーター 12-141-361	19,300	19,800
197	1-8007-11	MFO. 25 ふるい	30,000	38,400
233	5-5600-01	電磁ふるい振とう機 spartan	350,000	360,000
233	5-5600-02	電磁ふるい振とう機 pro	455,000	460,000
233	5-5600-03	電磁ふるい振とう機 BASIC	320,000	325,000
233	5-5600-11	電磁ふるい振とう機 湿式用頭部蓋	115,000	120,000
233	5-5600-25	ふるい振とう機乾式用アダプター150mm	49,000	50,000
233	5-5600-26	ふるい振とう機乾式用アダプター100mm	49,000	50,000
233	5-5600-27	ふるい振とう機乾式用アダプター75mm	49,000	50,000
233	5-5600-28	ふるい振とう機湿式用アダプター150mm	49,000	50,000
233	5-5600-29	ふるい振とう機湿式用アダプター100mm	49,000	50,000
233	5-5600-30	ふるい振とう機湿式用アダプター75mm	49,000	50,000
236	5-5391-01	標準ふるい IDφ150mm 5. 6mm	9,600	10,600
236	5-5391-02	標準ふるいIDφ150mm 4. 75mm	9,600	10,600
236	5-5391-03	標準ふるいIDφ150mm 4. 00mm	9,600	10,600
236	5-5391-04	標準ふるいIDφ150mm 3. 35mm	10,200	11,300
236	5-5391-05	標準ふるいIDφ150mm 2. 80mm	10,200	11,300
236	5-5391-06	標準ふるいIDφ150mm 2. 36mm	10,200	11,300
236	5-5391-07	標準ふるいIDφ150mm 2. 00mm	8,700	10,500
236	5-5391-08	標準ふるいIDφ150mm 1. 70mm	8,700	10,500
236	5-5391-09	標準ふるいIDφ150mm 1. 40mm	8,700	10,500
236	5-5391-10	標準ふるいIDφ150mm 1. 18mm	8,700	10,500
236	5-5391-11	標準ふるいIDφ150mm 1. 00mm	8,700	10,500
236	5-5391-12	標準ふるい IDφ150mm 850μm	8,100	9,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
236	5-5391-13	標準ふるい IDφ150mm 710μm	8,100	9,800
236	5-5391-14	標準ふるい IDφ150mm 600μm	8,100	9,800
236	5-5391-15	標準ふるい IDφ150mm 500μm	8,100	9,800
236	5-5391-16	標準ふるい IDφ150mm 425μm	8,100	9,800
236	5-5391-17	標準ふるい IDφ150mm 355μm	8,100	9,800
236	5-5391-18	標準ふるい IDφ150mm 300μm	8,100	9,800
236	5-5391-19	標準ふるい IDφ150mm 250μm	8,100	9,800
236	5-5391-20	標準ふるい IDφ150mm 212μm	8,100	9,800
236	5-5391-21	標準ふるい IDφ150mm 180μm	8,100	9,800
236	5-5391-23	標準ふるい IDφ150mm 150μm	8,300	9,600
236	5-5391-24	標準ふるい IDφ150mm 125μm	8,400	9,700
236	5-5391-25	標準ふるい IDφ150mm 106μm	8,600	9,900
236	5-5391-27	標準ふるい IDφ150mm 90μm	9,000	10,400
236	5-5391-28	標準ふるい IDφ150mm 75μm	9,500	11,000
236	5-5391-29	標準ふるい IDφ150mm 63μm	11,400	12,600
236	5-5391-30	標準ふるい IDφ150mm 53μm	13,400	14,800
236	5-5391-31	標準ふるい IDφ150mm 45μm	16,400	18,100
236	5-5391-32	標準ふるい IDφ150mm 38μm	21,500	23,700
236	5-5391-33	標準ふるい IDφ150mm 32μm	35,000	38,500
236	5-5391-34	標準ふるい IDφ150mm 蓋・受器	8,200	9,100
236	5-5391-35	標準ふるい IDφ150mm 蓋のみ	3,300	6,300
236	5-5391-36	標準ふるい IDφ150mm 受器のみ	5,700	3,600
236	5-5391-37	標準ふるい IDφ150mm 中間受器	9,500	10,500
236	5-5391-43	標準ふるい IDφ150mm 53mm	9,400	10,400
236	5-5391-44	標準ふるい IDφ150mm 45mm	9,400	10,400
236	5-5391-45	標準ふるいIDφ150mm37. 5mm	9,400	10,400
236	5-5391-46	標準ふるいIDφ150mm31. 5mm	9,400	10,400
236	5-5391-47	標準ふるいIDφ150mm26. 5mm	9,400	10,400
236	5-5391-48	標準ふるいIDφ150mm22. 4mm	9,400	10,400
236	5-5391-49	標準ふるい IDφ150mm 19mm	9,400	10,400
236	5-5391-50	標準ふるい IDφ150mm 16mm	9,400	10,400
236	5-5391-51	標準ふるいIDφ150mm13. 2mm	9,400	10,400
236	5-5391-52	標準ふるいIDφ150mm11. 2mm	9,400	10,400
236	5-5391-53	標準ふるいIDφ150mm 9. 5mm	9,600	10,600
236	5-5391-54	標準ふるいIDφ150mm 8. 0mm	9,600	10,600
236	5-5391-55	標準ふるいIDφ150mm 6. 7mm	9,600	10,600
236	5-5391-56	標準ふるい IDφ150mm 25μm	39,300	43,300
236	5-5391-57	標準ふるい IDφ150mm 20μm	90,800	92,700
236	5-5392-01	標準ふるい IDφ200mm 5. 6mm	10,700	12,800
236	5-5392-02	標準ふるいIDφ200mm 4. 75mm	10,700	12,800
236	5-5392-03	標準ふるいIDφ200mm 4. 00mm	10,700	12,800
236	5-5392-04	標準ふるいIDφ200mm 3. 35mm	11,500	13,200
236	5-5392-05	標準ふるいIDφ200mm 2. 80mm	11,500	13,200
236	5-5392-06	標準ふるいIDφ200mm 2. 36mm	11,500	13,200
236	5-5392-07	標準ふるいIDφ200mm 2. 00mm	9,800	11,800
236	5-5392-08	標準ふるいIDφ200mm 1. 70mm	9,800	11,800
236	5-5392-09	標準ふるいIDφ200mm 1. 40mm	9,800	11,800
236	5-5392-10	標準ふるいIDφ200mm 1. 18mm	9,800	11,800
236	5-5392-11	標準ふるいIDφ200mm 1. 00mm	9,800	11,800
236	5-5392-12	標準ふるい IDφ200mm 850μm	9,400	11,300
236	5-5392-13	標準ふるい IDφ200mm 710μm	9,400	11,300
236	5-5392-14	標準ふるい IDφ200mm 600μm	9,400	11,300
236	5-5392-15	標準ふるい IDφ200mm 500μm	9,400	11,300
236	5-5392-16	標準ふるい IDφ200mm 425μm	9,400	11,300
236	5-5392-17	標準ふるい IDφ200mm 355μm	9,400	11,300
236	5-5392-18	標準ふるい IDφ200mm 300μm	9,400	11,300
236	5-5392-19	標準ふるい IDφ200mm 250μm	9,400	11,300
236	5-5392-20	標準ふるい IDφ200mm 212μm	9,400	11,300
236	5-5392-21	標準ふるい IDφ200mm 180μm	9,400	11,300
236	5-5392-23	標準ふるい IDφ200mm 150μm	9,600	11,500
236	5-5392-24	標準ふるい IDφ200mm 125μm	9,700	11,600
236	5-5392-25	標準ふるい IDφ200mm 106μm	9,800	11,700
236	5-5392-27	標準ふるい IDφ200mm 90μm	10,400	12,500
236	5-5392-28	標準ふるい IDφ200mm 75μm	11,000	13,200
236	5-5392-29	標準ふるい IDφ200mm 63μm	13,300	16,000
236	5-5392-30	標準ふるい IDφ200mm 53μm	15,600	18,800
236	5-5392-31	標準ふるい IDφ200mm 45μm	19,000	21,900
236	5-5392-32	標準ふるい IDφ200mm 38μm	24,600	28,300
236	5-5392-33	標準ふるい IDφ200mm 32μm	39,100	43,000
236	5-5392-34	標準ふるい IDφ200mm 蓋・受器	9,600	9,800
236	5-5392-35	標準ふるい IDφ200mm 蓋のみ	5,000	6,000
236	5-5392-36	標準ふるい IDφ200mm 受器のみ	5,800	5,000
236	5-5392-37	標準ふるい IDφ200mm 中間受器	11,000	11,500
236	5-5392-38	標準ふるいIDφ200mm 125mm	9,500	11,400
236	5-5392-39	標準ふるいIDφ200mm 106mm	9,500	11,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
236	5-5392-40	標準ふるい IDφ200mm 90mm	9,500	11,400
236	5-5392-41	標準ふるい IDφ200mm 75mm	9,500	11,400
236	5-5392-42	標準ふるい IDφ200mm 63mm	9,500	11,400
236	5-5392-43	標準ふるい IDφ200mm 53mm	10,500	12,600
236	5-5392-44	標準ふるい IDφ200mm 45mm	10,500	12,600
236	5-5392-45	標準ふるいIDφ200mm37.5mm	10,500	12,600
236	5-5392-46	標準ふるいIDφ200mm31.5mm	10,500	12,600
236	5-5392-47	標準ふるいIDφ200mm26.5mm	10,500	12,600
236	5-5392-48	標準ふるいIDφ200mm22.4mm	10,500	12,600
236	5-5392-49	標準ふるい IDφ200mm 19mm	10,500	12,600
236	5-5392-50	標準ふるい IDφ200mm 16mm	10,300	12,400
236	5-5392-51	標準ふるいIDφ200mm13.2mm	10,300	12,400
236	5-5392-52	標準ふるいIDφ200mm11.2mm	10,300	12,400
236	5-5392-53	標準ふるいIDφ200mm 9.5mm	10,700	12,800
236	5-5392-54	標準ふるいIDφ200mm 8.0mm	10,700	12,800
236	5-5392-55	標準ふるいIDφ200mm 6.7mm	10,700	12,800
236	5-5392-56	標準ふるい IDφ200mm 25μm	41,600	45,800
236	5-5392-57	標準ふるい IDφ200mm 20μm	94,600	96,800
236	6-581-01	ふるい SUS普及型150-5.6 TS	9,600	10,600
236	6-581-02	ふるい SUS普及型150-4.75TS	9,600	10,600
236	6-581-03	ふるい SUS普及型150-4.00TS	9,600	10,600
236	6-581-04	ふるい SUS普及型150-3.35TS	10,200	11,300
236	6-581-05	ふるい SUS普及型150-2.80TS	10,200	11,300
236	6-581-06	ふるい SUS普及型150-2.36TS	10,200	11,300
236	6-581-07	ふるい SUS普及型150-2.00TS	8,700	10,500
236	6-581-08	ふるい SUS普及型150-1.70TS	8,700	10,500
236	6-581-09	ふるい SUS普及型150-1.40TS	8,700	10,500
236	6-581-10	ふるい SUS普及型150-1.18TS	8,700	10,500
236	6-581-11	ふるい SUS普及型150-1.00TS	8,700	10,500
236	6-581-12	ふるい SUS普及型150-850 TS	8,100	9,800
236	6-581-13	ふるい SUS普及型150-710 TS	8,100	9,800
236	6-581-14	ふるい SUS普及型150-600 TS	8,100	9,800
236	6-581-15	ふるい SUS普及型150-500 TS	8,100	9,800
236	6-581-16	ふるい SUS普及型150-425 TS	8,100	9,800
236	6-581-17	ふるい SUS普及型150-355 TS	8,100	9,800
236	6-581-18	ふるい SUS普及型150-300 TS	8,100	9,800
236	6-581-19	ふるい SUS普及型150-250 TS	8,100	9,800
236	6-581-20	ふるい SUS普及型150-212 TS	8,100	9,800
236	6-581-21	ふるい SUS普及型150-180 TS	8,100	9,800
236	6-581-22	ふるい SUS普及型150-150 TS	8,300	9,600
236	6-581-23	ふるい SUS普及型150-125 TS	8,400	9,700
236	6-581-24	ふるい SUS普及型150-106 TS	8,600	9,900
236	6-581-25	ふるい SUS普及型150-90 TS	9,000	10,400
236	6-581-26	ふるい SUS普及型150-75 TS	9,500	11,000
236	6-581-27	ふるい SUS普及型150-63 TS	11,400	12,600
236	6-581-28	ふるい SUS普及型150-53 TS	13,400	14,800
236	6-581-29	ふるい SUS普及型150-45 TS	16,400	18,100
236	6-581-30	ふるい SUS普及型150-38 TS	21,500	23,700
236	6-581-31	ふるい SUS普及型150-32 TS	35,000	38,500
236	6-581-32	ふるい SUS普及型150フタ及受器TS	8,200	9,100
236	6-581-33	ふるい SUS普及型150フタのみ TS	3,300	6,300
236	6-581-34	ふるい SUS普及型150受器のみ TS	5,700	3,600
236	6-581-35	ふるい SUS普及型150中間受器 TS	9,500	10,500
236	6-581-36	ふるい SUS普及型150-53mmTS	9,400	10,400
236	6-581-37	ふるい SUS普及型150-45mmTS	9,400	10,400
236	6-581-38	ふるいSUS普及150-37.5mmTS	9,400	10,400
236	6-581-39	ふるいSUS普及150-31.5mmTS	9,400	10,400
236	6-581-40	ふるいSUS普及150-26.5mmTS	9,400	10,400
236	6-581-41	ふるいSUS普及150-22.4mmTS	9,400	10,400
236	6-581-42	ふるい SUS普及型150-19mmTS	9,400	10,400
236	6-581-43	ふるい SUS普及型150-16mmTS	9,400	10,400
236	6-581-44	ふるい SUS普及型150-13.2mmTS	9,400	10,400
236	6-581-45	ふるいSUS普及150-11.2mmTS	9,400	10,400
236	6-581-46	ふるいSUS普及150-9.5mmTS	9,600	10,600
236	6-581-47	ふるいSUS普及150-8.0mmTS	9,600	10,600
236	6-581-48	ふるいSUS普及150-6.7mmTS	9,600	10,600
236	6-581-49	ふるい SUS普及型150-25 TS	39,300	43,300
236	6-581-50	ふるい SUS普及型150-20 TS	90,800	92,700
236	6-581-51	ふるい SUS普及型150-5.6 TS	10,700	12,800
236	6-581-52	ふるい SUS普及型200-4.75TS	10,700	12,800
236	6-581-53	ふるい SUS普及型200-4.00TS	10,700	12,800
236	6-581-54	ふるい SUS普及型200-3.35TS	11,500	13,200
236	6-581-55	ふるい SUS普及型200-2.80TS	11,500	13,200
236	6-581-56	ふるい SUS普及型200-2.36TS	11,500	13,200
236	6-581-57	ふるい SUS普及型200-2.00TS	9,800	11,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
236	6-582-08	ふるい SUS普及型200-1.70TS	9,800	11,800
236	6-582-09	ふるい SUS普及型200-1.40TS	9,800	11,800
236	6-582-10	ふるい SUS普及型200-1.18TS	9,800	11,800
236	6-582-11	ふるい SUS普及型200-1.00TS	9,800	11,800
236	6-582-12	ふるい SUS普及型200-850 TS	9,400	11,300
236	6-582-13	ふるい SUS普及型200-710 TS	9,400	11,300
236	6-582-14	ふるい SUS普及型200-600 TS	9,400	11,300
236	6-582-15	ふるい SUS普及型200-500 TS	9,400	11,300
236	6-582-16	ふるい SUS普及型200-425 TS	9,400	11,300
236	6-582-17	ふるい SUS普及型200-355 TS	9,400	11,300
236	6-582-18	ふるい SUS普及型200-300 TS	9,400	11,300
236	6-582-19	ふるい SUS普及型200-250 TS	9,400	11,300
236	6-582-20	ふるい SUS普及型200-212 TS	9,400	11,300
236	6-582-21	ふるい SUS普及型200-180 TS	9,400	11,300
236	6-582-22	ふるい SUS普及型200-150 TS	9,600	11,500
236	6-582-23	ふるい SUS普及型200-125 TS	9,700	11,600
236	6-582-24	ふるい SUS普及型200-106 TS	9,800	11,700
236	6-582-25	ふるい SUS普及型200-90 TS	10,400	12,500
236	6-582-26	ふるい SUS普及型200-75 TS	11,000	13,200
236	6-582-27	ふるい SUS普及型200-63 TS	13,300	16,000
236	6-582-28	ふるい SUS普及型200-53 TS	15,600	18,800
236	6-582-29	ふるい SUS普及型200-45 TS	19,000	21,900
236	6-582-30	ふるい SUS普及型200-38 TS	24,600	28,300
236	6-582-31	ふるい SUS普及型200-32 TS	39,100	43,000
236	6-582-32	ふるい SUS普及型200フタ及受器TS	9,600	9,800
236	6-582-33	ふるい SUS普及型200フタのみ TS	5,000	6,000
236	6-582-34	ふるい SUS普及型200受器のみ TS	5,800	5,000
236	6-582-35	ふるい SUS普及型200中間受器 TS	11,000	11,500
236	6-582-36	ふるいSUS普及型200-125mmTS	9,500	11,400
236	6-582-37	ふるいSUS普及型200-106mmTS	9,500	11,400
236	6-582-38	ふるいSUS普及型200-90mmTS	9,500	11,400
236	6-582-39	ふるいSUS普及型200-75mmTS	9,500	11,400
236	6-582-40	ふるいSUS普及型200-63mmTS	9,500	11,400
236	6-582-41	ふるいSUS普及型200-53mmTS	10,500	12,600
236	6-582-42	ふるいSUS普及型200-45mmTS	10,500	12,600
236	6-582-43	ふるいSUS普及200-37.5mmTS	10,500	12,600
236	6-582-44	ふるいSUS普及200-31.5mmTS	10,500	12,600
236	6-582-45	ふるいSUS普及200-26.5mmTS	10,500	12,600
236	6-582-46	ふるいSUS普及200-22.4mmTS	10,500	12,600
236	6-582-47	ふるいSUS普及200-19mmTS	10,500	12,600
236	6-582-48	ふるいSUS普及200-16mmTS	10,300	12,400
236	6-582-49	ふるいSUS普及200-13.2mmTS	10,300	12,400
236	6-582-50	ふるいSUS普及200-11.2mmTS	10,300	12,400
236	6-582-51	ふるいSUS普及200-9.5mmTS	10,700	12,800
236	6-582-52	ふるいSUS普及200-8.0mmTS	10,700	12,800
236	6-582-53	ふるいSUS普及200-6.7mmTS	10,700	12,800
236	6-582-54	ふるいSUS普及200-5.6mmTS	41,600	45,800
236	6-582-55	ふるいSUS普及200-4.75mmTS	94,600	96,800
266	1-1841-11	電池式UVランプ BLE-5T365B	7,440	7,820
266	1-1841-12	電池式UVランプ BLE-5T254	7,240	7,600
266	1-1841-13	電池式UVランプ BLE-5T3625	9,280	9,740
274	1-5076-01	イージーロードポンプヘッド7516-00	45,000	42,000
274	1-5076-04	イージーロードポンプヘッド7516-12	53,000	52,000
276	1-1839-01	トランスファーポンプ 15-077-67	62,800	64,600
287	1-1124-01	カスケードポンプ 01RXAB-010B	71,000	75,000
287	1-1124-13	カスケードポンプ 05RXAB-020B	96,000	102,000
291	1-664-12	ケミカルハンディポンプ MH-21A	100,000	105,000
291	1-664-18	ケミカルハンディポンプ MH-316MA	131,000	136,000
291	1-664-19	ケミカルハンディポンプMH-316MFA	134,100	139,100
291	1-664-28	ケミカルハンディポンプ MH-105A	184,300	189,300
291	1-664-31	ケミカルハンディポンプ MH-107D	294,000	334,000
291	1-664-34	ケミカルハンディポンプ MH-108D	215,500	255,500
291	1-664-40	ケミカルハンディポンプ MH-107A	227,900	232,900
291	1-664-46	ケミカルハンディポンプ MH-108A	157,800	162,800
304	1-5699-01	パキュガード 6722-5000	15,800	15,960
310	6-1040-09	コンプレッサー 交換用オイル473ml	9,200	8,100
322	1-676-01	手動式真空ポンプ 6132-0010A	26,700	27,500
322	1-676-02	手動式真空ポンプ 6132-0020A	32,000	33,000
343	2-3166-11	分析天びん ML54T/00	220,000	229,000
343	2-3166-12	分析天びん ML104T/00	233,000	242,000
343	2-3166-13	分析天びん ML204T/00	259,000	269,000
343	2-8032-01	アズプロ分析天秤 ASP64	113,000	117,000
343	2-8032-02	アズプロ分析天秤 ASP114	125,000	130,000
343	2-8032-03	アズプロ分析天秤 ASP214	136,000	141,000
344	1-3553-11	分析天びんQuintix224-1SJP	233,000	240,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
344	1-3553-12	分析天びんQuintix124-1SJP	210,000	216,000
344	1-3553-13	分析天びんQuintix513-1SJP	178,000	183,000
344	1-3553-14	分析天びんQuintix313-1SJP	149,000	153,000
344	1-3553-15	分析天秤Quintix5102-1SJP	192,000	198,000
344	1-3553-16	分析天秤Quintix3102-1SJP	149,000	153,000
346	2-7845-21	上天天びん MS303TS/00	224,000	233,000
346	2-7845-22	上天天びん MS403TS/00	247,000	257,000
346	2-7845-23	上天天びん MS3002TS/00	224,000	233,000
346	2-7845-24	上天天びん MS4002TS/00	247,000	257,000
346	2-7845-25	上天天びん MS6002TS/00	291,000	303,000
346	2-7845-26	上天天びん MS8001TS/00	191,000	199,000
348	2-3167-11	上天天びん ML203T/00	158,000	165,000
348	2-3167-12	上天天びん ML303T/00	175,000	182,000
348	2-3167-13	上天天びん ML1602T/00	158,000	165,000
348	2-3167-14	上天天びん ML3002T/00	175,000	182,000
348	2-3167-15	上天天びん ML4002T/00	193,000	201,000
348	2-3167-16	上天天びん ML6001T/00	149,000	155,000
351	2-8036-01	アズプロ電子天秤 ASP213	66,500	68,700
351	2-8036-02	アズプロ電子天秤 ASP413	80,200	82,900
351	2-8036-03	アズプロ電子天秤 ASP2102	61,200	63,300
351	2-8036-04	アズプロ電子天秤 ASP4102	81,300	84,000
355	1-2047-11	上天天びん PL1502E	94,400	98,100
355	1-6727-11	上天天びん PL602E	68,900	71,600
355	1-6727-12	上天天びん PL6001E	78,500	81,600
379	1-7892-01	赤外放射温度計 testo830-T1	15,000	13,500
379	1-7892-02	赤外放射温度計 testo830-T2	18,400	16,500
381	2-9959-01	赤外放射温度計testo835-T1	50,000	44,800
381	2-9959-02	赤外放射温度計testo835-T2	77,000	71,800
381	2-9960-01	赤外放射温度計testo835-H1	66,000	59,800
388	2-6304-01	T字型中心温度計 105	14,700	13,200
388	2-6304-11	T字型中心温度計 中心用温度センサ	3,500	3,100
388	2-6304-12	T字型中心温度計 冷凍食品用温度センサ	10,200	9,100
388	2-6304-13	T字型中心温度計 中心用温度センサロング	4,700	4,200
388	2-6304-15	T字型中心温度計 105 セット	31,700	28,300
393	61-0104-17	testo735-2温度計	98,000	61,900
393	61-0104-18	testo735用Pt100温度プローブ	61,600	55,000
412	1-5364-11	表面温度計 905-T2	14,100	12,600
420	1-6444-01	ポータブル湿度計 testo610	20,000	18,000
422	2-9392-01	ハンディ湿度温度計MI70	101,000	104,000
422	2-9392-11	ハンディ湿度温度計HMP75	89,000	91,000
422	2-9392-12	ハンディ湿度温度計HMP76	120,000	122,000
422	2-9392-13	ハンディ湿度温度計HMP77B	180,000	183,000
422	2-9392-14	湿度温度計MI70LINKソフトウェア	12,000	15,000
423	1-9317-01	ハンディ露点計DM70J5B0A0J1	402,000	411,000
441	2-2958-02	温湿度データログLITE5032P-RH	22,600	24,800
444	2-2957-21	データログ-EC800A	22,000	24,800
444	2-2957-22	データログ-EC850A	36,800	39,000
444	2-2957-33	データログ-DataSuite-ML	3,400	5,800
444	3-6228-01	シングルUSBロガー-EBI330T85	12,500	6,200
444	3-6945-01	マルチユースUSBロガー EBI-310	38,000	23,000
444	3-6945-11	マルチユースUSBロガー TPX-220	29,000	17,000
444	3-6945-12	マルチユースUSBロガー TPX-250	40,000	22,000
444	3-6945-13	マルチユースUSBロガー TPX-310	18,000	10,000
444	3-6945-14	マルチユースUSBロガーTPX310P1	14,000	11,000
444	3-6945-15	マルチユースUSBロガーTPX310P2	14,000	11,000
444	3-6945-16	マルチユースUSBロガーTPX310P3	12,000	11,000
444	3-6945-17	マルチユースUSBロガーTPX310P4	45,000	33,000
444	3-6945-18	外付け湿度プローブTPH-500	33,000	18,000
448	1-3234-01	温度データログ0572. 1753	30,000	26,800
448	1-3234-02	内蔵温湿度データログ0572. 1754	41,800	37,300
448	1-3234-03	温度データログ0572. 1764	58,000	52,300
448	1-3234-04	温度データログ0572. 1763	58,900	52,600
448	1-3234-05	温湿度データログ0572. 1765	69,000	61,600
448	1-3234-06	温湿度データログ0572. 1766	74,700	66,700
448	1-3234-07	温湿度・気圧データログ0572. 1767	85,500	76,500
448	1-3234-11	温湿度データログ0572. 6172	33,000	31,600
448	1-3234-12	温湿度データログ0572. 6174	41,400	37,000
448	1-3234-13	温度データログ0602. 0645	4,200	3,700
459	2-9880-01	pH・EC・DOメーターHI2020-01	80,000	88,000
459	2-9880-02	pH・EC・DOメーターHI2030-01	116,000	128,000
459	2-9880-03	pH・EC・DOメーターHI2040-01	116,000	128,000
459	2-9880-11	pH・EC・DOメーターH11310	24,000	26,000
459	2-9880-12	pH・EC・DOメーターH11311	28,000	30,000
459	2-9880-13	pH・EC・DOメーターH12300	18,000	19,500
459	2-9880-14	pH・EC・DOメーターH12301	20,000	22,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
459	2-9880-15	pH・EC・DOメーターH10530	31,000	33,000
459	2-9880-16	pH・EC・DOメーターH10430	32,000	34,000
459	2-9880-17	pH・EC・DOメーターH763100	60,000	65,000
459	2-9880-18	pH・EC・DOメーターH764080	60,000	65,000
460	1-8202-02	シアン複合電極 9606BNWP	133,000	130,000
462	1-3491-01	卓上型pHメーターS22030019029	191,000	195,000
462	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	35,000	35,600
462	1-5101-03	pHメータ標準液 51350072	3,200	3,300
462	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	32,900	33,500
462	1-5101-32	BNCマルチピンケープル30281896	10,600	10,800
468	1-5100-16	電極 InLab PurePro-ISM	65,600	61,400
468	1-5101-01	pH電極InLab RoutinePro	35,000	35,600
468	1-5101-04	pH電極InLab Expert Pro	32,900	33,500
468	1-5101-32	BNCマルチピンケープル30281896	10,600	10,800
468	1-5102-01	pHメータ用標準液30入51302047	10,600	10,800
468	1-5102-02	pHメータ用標準液30入51302069	10,600	10,800
468	1-5102-03	pHメータ用標準液30入51302070	10,600	10,800
468	1-5102-04	pHメータ用標準液30入51302068	10,600	10,800
468	1-5102-05	pHメータ用標準液51350052	4,300	4,400
468	1-5102-06	pHメータ用標準液51350054	4,300	4,400
468	1-5102-07	pHメータ用標準液51350056	4,300	4,400
468	1-8510-21	電極 InLabExpert Go	44,500	45,300
468	1-8510-21	ポータブルpH計 30207950	82,400	83,800
468	1-8510-22	電極 InLabEx Go10m ISM	50,800	51,700
468	1-8510-23	ポータブルpH計 30207951	91,200	92,800
468	1-9184-01	電極洗浄液タンバク除去用51350100	4,300	4,400
468	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,300	5,400
470	2-9561-01	連続水質測定器MC110型 pHモニター	39,000	31,000
470	2-9561-02	連続水質測定器MC310型 ECモニター	39,000	31,000
471	1-3538-11	pH計HI 1285-5	19,000	21,000
472	2-8607-01	pH/温度計HI 99161N	82,000	86,000
472	2-8607-11	pH/温度計FC 202D	30,000	32,000
475	1-5329-11	チェッカー1用交換電極 HI1270	4,800	5,000
475	1-781-01	電子pHメーター ビッコロ	31,000	32,000
475	1-781-02	電子メーター ビッコロII	33,000	35,000
475	1-781-11	ビッコロ用交換電極 HI1280	10,500	11,500
475	1-781-12	ビッコロ用交換電極 HI1290	12,500	13,000
476	1-6511-01	日常防水pH計 pHep4	15,500	16,000
476	1-6511-02	日常防水pH計 pHep5	17,800	18,000
476	1-9184-01	電極洗浄液タンバク除去用51350100	4,300	4,400
476	1-9184-02	電極洗浄液 硫化銀除去用51350102	5,300	5,400
479	1-8511-13	標準液 51302049	11,800	12,000
479	1-8511-14	標準液 51302050	11,800	12,000
479	1-8511-21	導電率センサ InLab738	65,600	61,500
479	1-8511-22	導電率センサ InLab738-10m	76,200	70,200
479	1-8511-31	ポータブル導電率計 30207955	99,500	102,000
479	1-8511-32	ポータブル導電率計 30207956	108,000	110,000
481	1-6510-01	日常防水型導電率計 DiST5	17,800	18,200
481	1-6510-02	日常防水型導電率計 DiST6	17,800	18,200
484	1-3228-01	溶存酸素計HI 9146-04N	99,000	108,000
484	1-3228-02	溶存酸素計HI 9146-10N	110,000	120,000
484	1-3228-11	交換用DO電極 HI 76407/4F	37,000	39,000
484	1-3228-12	交換用DO電極 HI 76407/10F	49,000	52,000
484	1-3228-13	電極内部液 HI 7041S	3,000	3,300
484	1-3228-14	メンブラン5個入 HI 76407A/P	12,500	13,000
485	1-8512-11	溶存酸素計電極 InLab605	97,400	99,100
485	1-8512-12	溶存酸素計電極InLab605/10m	109,000	111,000
485	1-8512-13	溶存酸素計用オプション 51340293	32,900	33,500
485	1-8512-14	溶存酸素計用オプション 51340294	3,700	3,800
485	1-8512-15	溶存酸素計用オプション 51300140	11,800	12,000
485	1-8512-21	ポータブル溶存酸素計 30207959	151,000	154,000
485	1-8512-22	ポータブル溶存酸素計 30207960	155,000	158,000
486	1-2851-11	光学式溶存酸素計 30207971	210,000	214,000
486	1-2851-12	光学式溶存酸素計 30207972	218,000	222,000
491	1-2724-11	デジタル吸光度計HI95761-01	4,100	4,500
491	1-2724-12	デジタル吸光度計HI95771-01	4,500	4,700
499	1-3226-01	全硬度計HI 96735	49,000	52,000
499	1-3226-11	全硬度計HI 93735-0	21,800	22,600
499	1-3226-12	全硬度計HI 93735-00	7,500	7,800
499	1-3226-13	全硬度計HI 93735-01	7,500	7,800
499	1-3226-14	全硬度計HI 93735-02	7,500	7,800
499	1-3226-15	全硬度計HI 731331	3,800	4,200
499	1-3226-16	全硬度計HI 731335	2,100	2,300
499	1-8523-01	RQフレックス 16970-1M	102,500	104,000
499	1-8523-02	RQフレックス 16998-1M	58,100	58,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
499	1-8523-03	RQフレックス 16954-1M	6,200	6,300
499	1-8523-04	RQフレックス 16953-1M	6,200	6,300
499	2-5855-01	リフレクトuant 16892-1M	14,300	14,500
499	2-5855-02	リフレクトuant 16899-1M	14,300	14,500
499	2-5855-03	リフレクトuant 16977-1M	14,100	14,300
499	2-5855-04	リフレクトuant 16981-1M	6,300	6,400
499	2-5855-05	リフレクトuant 16730-1M	4,400	4,500
499	2-5855-06	リフレクトuant 16993-1M	15,200	15,400
499	2-5855-07	リフレクトuant 16896-1M	13,000	13,200
499	2-5855-10	リフレクトuant 16989-1M	13,000	13,200
499	2-5855-11	リフレクトuant 16732-1M	8,900	9,000
499	2-5855-12	リフレクトuant 16975-1M	6,300	6,400
499	2-5855-13	リフレクトuant 16976-1M	6,300	6,400
499	2-5855-14	リフレクトuant 16974-1M	6,300	6,400
499	2-5855-15	リフレクトuant 16731-1M	6,700	6,800
499	2-5855-16	リフレクトuant 16894-1M	7,800	7,900
499	2-5855-17	リフレクトuant 16996-1M	6,300	6,400
499	2-5855-20	リフレクトuant 16978-1M	10,600	10,700
499	2-5855-21	リフレクトuant 16987-1M	6,300	6,400
499	2-5855-23	リフレクトuant 16720-1M	7,900	8,000
499	2-5855-24	リフレクトuant 16982-1M	6,300	6,400
499	2-5855-25	リフレクトuant 16983-1M	6,500	6,600
499	2-5855-30	リフレクトuant 16995-1M	6,300	6,400
499	2-5855-31	リフレクトuant 16971-1M	6,300	6,400
499	2-5855-32	リフレクトuant 16973-1M	6,300	6,400
499	2-5855-35	リフレクトuant 16136-1M	28,400	28,700
499	2-5855-37	リフレクトuant 16124-1M	6,500	6,600
499	2-5855-38	リフレクトuant 16125-1M	7,900	8,000
499	2-5855-40	リフレクトuant 16127-1M	16,300	16,500
499	2-5855-41	リフレクトuant 16128-1M	16,300	16,500
499	2-5855-44	リフレクトuant 16992-1M	11,700	11,800
503	1-6509-01	ポータブル濁度計 HI93703B	125,000	135,000
503	1-7879-01	ポータブル濁度計 HI 93703C	145,000	155,000
507	2-8606-01	土壌用pH/温度計HI 99121N	76,000	79,000
507	2-8606-11	土壌用pH/温度計HI 1292D	29,000	31,000
516	1-197-01	エアモニタリングフィルタ7592-104	60,900	62,800
518	1-5664-11	酸素モニタOXYMAN壁掛けブラケット	1,500	2,800
518	1-5664-12	OXYMAN携帯用ケース ソフトケース	3,500	4,800
518	1-5664-14	OXYMAN センサ用延長ケーブル	7,200	15,800
518	1-5664-15	OXYMAN センサ用受金具	4,000	4,800
518	1-5664-16	酸素モニタ用パソコン通信用ケーブル	5,000	8,800
519	1-5391-11	酸欠警報ユニットOM25MF01PRB	128,500	135,400
519	1-5391-12	酸欠警報 OM25MF01PRB10	133,500	145,400
519	1-5391-13	酸欠警報ユニットOM25MF10PRB	140,500	147,400
519	1-5391-14	酸欠警報 OM25MF10PRB10	145,500	157,400
526	1-7469-01	可燃性ガス検知器 HT-4500	60,000	69,000
526	1-7469-02	可燃性ガス検知器 HT-4550	99,000	107,000
530	61-0105-50	testo316-4冷媒検知器セット	67,200	60,000
534	1-6481-01	ポータブル照度計 testo540	19,400	17,400
539	8-5355-11	熱線式風速計 405	18,900	16,900
541	1-5237-15	温湿度計0516.0210 ケース	4,300	3,900
541	1-5305-02	温・風量計testo-425 セパレート	68,200	60,900
565	2-080-01	ピラニ真空計GP-1G/WP-01	70,000	80,000
565	2-080-02	ピラニ真空計GP-1G/WP-02	70,000	80,000
565	2-080-03	ピラニ真空計GP-1G/WP-03	70,400	80,400
565	2-080-04	ピラニ真空計GP-1G/WP-16	75,100	85,100
565	2-081-01	ピラニ真空計GP-1Gケース付WP-01	78,300	88,300
565	2-081-02	ピラニ真空計GP-1Gケース付WP-02	78,300	88,300
565	2-081-03	ピラニ真空計GP-1Gケース付WP-03	78,700	88,700
565	2-081-04	ピラニ真空計GP-1Gケース付WP-16	83,400	93,400
569	1-6477-01	ポータブル差圧計 testo510	21,600	19,300
572	1-3558-01	圧力計KDM30-500kPaG-MBL	31,500	34,000
572	1-3558-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-BL	31,500	34,000
572	1-3558-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-BL	31,500	34,000
572	2-9202-01	圧力計KDM30-500kPaG-MYL	31,500	34,000
572	2-9202-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-YL	31,500	34,000
572	2-9202-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-YL	31,500	34,000
572	2-9203-01	圧力計KDM30-500kPaG-MRE	31,500	34,000
572	2-9203-02	圧力計KDM30-1MPaG-M-RE	31,500	34,000
572	2-9203-03	圧力計KDM30-10MPaG-M-RE	31,500	34,000
575	1-3012-01	プレスケール(圧力測定フィルム)LLLW	41,400	42,600
575	1-3012-02	プレスケール(圧力測定フィルム)LLW	41,400	42,600
575	1-3012-03	プレスケール(圧力測定フィルム)LW	41,400	42,600
575	1-3012-04	プレスケール(圧力測定フィルム)MW	41,400	42,600
575	1-3012-05	プレスケール(圧力測定フィルム)MS	41,400	42,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
575	1-3012-06	プレスケール(圧力測定フィルム)HS	41,400	42,600
575	2-1584-01	プレスケール 超高圧用 HHS	41,400	42,600
575	2-1585-01	プレスケール 微圧用 4LW	45,000	46,400
581	2-582-14	高精度精密膜流量計VP-4U	85,000	90,000
582	6-9143-07	気体マスフローメータCMS0020BSRN	60,000	77,000
582	6-9143-08	気体マスフローメータCMS0050BSRN	60,000	77,000
582	6-9143-12	ハーネス 81446594-030	3,000	4,000
582	6-9143-13	ACアダプタ 81446957-001	6,000	8,000
582	6-9143-15	取付ブラケット 81446628-001	1,500	2,000
590	2-2787-21	ブルックフィールド粘度計LVDV2T	700,000	740,000
590	2-2787-22	ブルックフィールド粘度計RVDV2T	700,000	740,000
590	2-2787-23	ブルックフィールド粘度計HADV2T	700,000	740,000
590	2-2787-24	ブルックフィールド粘度計HBDV2T	700,000	740,000
590	2-2787-25	ブルックフィールド粘度計レオカルクト	190,000	200,000
593	2-9625-01	シリコン標準粘度液5cps	15,000	16,000
593	2-9625-02	シリコン標準粘度液10cps	15,000	16,000
593	2-9625-03	シリコン標準粘度液100cps	15,000	16,000
593	2-9625-04	シリコン標準粘度液500cps	15,000	16,000
593	2-9625-05	シリコン標準粘度液1000cps	15,000	16,000
593	2-9625-06	シリコン標準粘度液5000cps	15,000	16,000
593	2-9625-07	シリコン標準粘度液12500cps	15,000	16,000
593	2-9625-08	シリコン標準粘度液30000cps	15,000	16,000
593	2-9625-09	シリコン標準粘度液60000cps	15,000	16,000
593	2-9625-10	シリコン標準粘度液100000cps	15,000	16,000
598	3-5440-01	光学式屈折計45-01	38,000	32,000
598	3-5440-02	光学式屈折計45-02	38,000	32,000
598	3-5440-03	光学式屈折計45-07	38,000	32,000
598	3-5440-04	光学式屈折計45-03	38,000	32,000
598	3-5440-05	光学式屈折計45-08	38,000	32,000
598	3-5440-06	光学式屈折計45-05	39,000	33,000
598	3-5440-07	光学式屈折計45-06	39,000	33,000
598	3-5440-08	光学式屈折計45-65	45,000	35,000
600	3-4682-10	認証標準物質90-435	7,000	6,000
602	3-4681-01	携帯型デジタル屈折計38-28	51,000	43,000
602	3-4681-02	携帯型デジタル屈折計38-A1	95,000	79,000
602	3-4681-03	携帯型デジタル屈折計38-54	64,000	54,000
602	3-4681-04	携帯型デジタル屈折計38-A3	105,000	88,000
602	3-4681-05	携帯型デジタル屈折計38-B1	105,000	88,000
602	3-4681-06	携帯型デジタル屈折計38-H6	105,000	88,000
602	3-4681-07	携帯型デジタル屈折計38-H7	105,000	88,000
602	3-4681-08	携帯型デジタル屈折計38-H8	105,000	88,000
603	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	265,000	290,000
610	3-5014-01	材料水分計 testo616	41,800	37,300
703	1-7194-01	シクネスゲージ 172MA	720	800
706	3-6038-01	キャッチアップスケール CU-15KD	400	420
706	3-6038-02	キャッチアップスケール CU-30KD	800	850
741	1-6569-02	キャスター CRS-75 4個入	5,200	4,000
741	1-6569-03	キャスター CSRS-75 1個入	6,300	4,600
870	1-3065-01	UVデシケーター EUV-12	40,000	38,000
870	1-3065-02	UVデシケーター EUV-13	40,000	38,000
897	1-9561-01	セーフティボトルキャリア65050010	16,600	17,100
900	1-8134-01	ビベッタークランプ HS2062A	2,800	2,880
900	1-8134-03	ビベッタークランプ HS20162A	6,000	6,180
976	3-5574-01	細胞培養用ディッシュ0030700112	16,500	11,000
976	3-5574-02	細胞培養用ディッシュ0030700015	11,000	7,000
976	3-5574-03	細胞培養用ディッシュ0030701119	20,000	13,000
976	3-5574-04	細胞培養用ディッシュ0030701011	11,500	8,000
976	3-5574-05	細胞培養用ディッシュ0030702115	41,500	28,000
976	3-5574-06	細胞培養用ディッシュ0030702018	21,500	14,000
980	1-7365-01	イージーフラスコ 156340	38,000	39,100
980	1-7365-02	イージーフラスコ 156367	52,000	53,600
980	1-7365-03	イージーフラスコ 156472	31,500	32,400
980	1-7365-04	イージーフラスコ 156499	42,000	43,300
980	1-7365-05	イージーフラスコ 159920	24,300	25,000
980	1-7365-06	イージーフラスコ 159910	28,800	29,700
980	1-7365-07	イージーフラスコ 159933	24,600	25,300
980	1-7365-08	イージーフラスコ 159934	28,200	29,000
980	2-5466-02	組織培養フラスコ 163371 20×8	30,400	31,300
980	2-5466-04	組織培養フラスコ 153732 5×10	15,500	16,000
980	2-5466-05	組織培養フラスコ 156502 4×8	26,080	26,900
981	3-5573-01	細胞培養用フラスコ 0030710126	34,000	23,000
981	3-5573-02	細胞培養用フラスコ 0030710029	30,500	20,000
981	3-5573-03	細胞培養用フラスコ 0030711122	25,500	17,000
981	3-5573-04	細胞培養用フラスコ 0030711025	23,000	15,000
981	3-5573-05	細胞培養用フラスコ 0030712129	27,000	16,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
981	3-5573-06	細胞培養用フラスコ 0030712021	24,500	16,000
982	1-8770-01	カルチャーベセル 2600-0012	33,400	34,400
982	1-8771-01	カルチャーベセル 2605-0001	43,160	44,500
982	1-8772-01	カルチャーベセル用部品2145-0384	14,520	15,200
982	1-8772-02	カルチャーベセル用部品2167-0001	8,800	9,100
982	1-8772-03	カルチャーベセル用部品2167-0002	8,800	9,100
982	1-8772-04	カルチャーベセル用部品2168-0384	5,200	5,400
982	1-8773-01	滅菌三角フラスコ 4112-0125	14,640	15,100
982	1-8773-02	滅菌三角フラスコ 4112-0250	7,920	8,200
982	1-8773-03	滅菌三角フラスコ 4112-0500	11,760	12,100
982	1-8773-04	滅菌三角フラスコ 4112-1000	9,960	10,300
982	1-8773-05	滅菌三角フラスコ 4112-2000	14,080	14,500
982	1-8773-06	滅菌三角フラスコ 4113-0125	15,120	15,600
982	1-8773-07	滅菌三角フラスコ 4113-0250	8,520	8,800
982	1-8773-08	滅菌三角フラスコ 4113-0500	12,480	12,800
982	1-8773-09	滅菌三角フラスコ 4113-1000	10,440	10,700
982	1-8773-10	滅菌三角フラスコ 4113-2000	14,560	15,000
982	1-8773-11	滅菌三角フラスコ4112-2800	15,000	15,400
982	1-8773-12	滅菌三角フラスコ4113-2800	15,880	16,400
982	2-9607-01	滅菌三角フラスコ4115-0125	15,360	15,800
982	2-9607-02	滅菌三角フラスコ4115-0250	8,880	9,100
982	2-9607-03	滅菌三角フラスコ4115-0500	12,720	13,100
982	2-9607-04	滅菌三角フラスコ4115-1000	10,560	10,900
982	2-9607-05	滅菌三角フラスコ4115-2000	15,440	15,900
982	2-9607-06	滅菌三角フラスコ4116-0125	15,840	16,300
982	2-9607-07	滅菌三角フラスコ4116-0250	9,360	9,700
982	2-9607-08	滅菌三角フラスコ4116-0500	13,200	13,700
982	2-9607-09	滅菌三角フラスコ4116-1000	10,920	11,300
982	2-9607-10	滅菌三角フラスコ4116-2000	15,880	16,400
982	2-9607-11	滅菌三角フラスコ4115-2800	16,800	17,300
982	2-9607-12	滅菌三角フラスコ4116-2800	17,200	17,700
984	1-1500-01	角型培地瓶2019-0030	8,400	8,600
984	1-1500-02	角型培地瓶2019-0060	11,040	11,300
984	1-1500-03	角型培地瓶2019-0125	17,280	17,800
984	1-1500-04	角型培地瓶2019-0250	21,120	21,800
984	1-1500-05	角型培地瓶2019-0500	15,120	15,600
984	1-1500-06	角型培地瓶2019-1000	20,520	21,100
984	1-1500-07	角型培地瓶2019-2000	16,560	17,000
986	2-7206-01	メディオンS 35μm	11,000	12,500
986	2-7206-02	メディオンS 50μm	11,000	12,500
986	2-7207-01	メディオンN 35μm	7,300	8,500
986	2-7207-02	メディオンN 50μm	7,300	8,500
990	1-7913-01	マイクロチューブ L-502-GRD	3,700	3,780
990	1-7913-02	マイクロチューブ L-510-GRD	2,100	2,140
990	1-7913-03	マイクロチューブ L-508-GRD	2,600	2,650
992	1-6449-01	キャップ付チューブ 02-681-311	6,860	7,060
992	1-6449-04	キャップ付チューブ 02-681-320	4,180	4,300
992	1-6449-07	キャップ付チューブ 02-681-321	5,000	5,160
994	2-5360-01	キャップ付遠流管 T334-2SPR	26,800	27,600
994	2-5360-02	キャップ付遠流管 T334-4SPR	26,800	27,600
994	2-5360-03	キャップ付遠流管 T334-5SPR	26,800	27,600
994	2-5360-04	キャップ付遠流管 T334-6SPR	26,800	27,600
994	2-5360-05	キャップ付遠流管 T334-7SPR	26,800	27,600
1000	4-3024-04	クライオバイアル 5030-0510	5,800	5,900
1001	2-3881-01	クライオバイアル T308-1A	50,000	51,500
1001	2-3881-02	クライオバイアル T308-2	50,000	51,500
1001	2-3881-03	クライオバイアル T308-2A	50,000	51,500
1001	2-3881-04	クライオバイアル T308-3A	53,000	54,600
1001	2-3881-05	クライオバイアル T308-4A	57,600	59,300
1001	2-3881-06	クライオバイアル T308-5A	61,200	63,000
1001	2-3881-07	クライオバイアル T311-1	50,500	52,000
1001	2-3881-08	クライオバイアル T311-2	50,500	52,000
1001	2-3881-09	クライオバイアル T311-3	50,500	52,000
1001	2-3881-10	クライオバイアル T311-4	53,600	55,200
1001	2-3881-11	クライオバイアル T311-4A	58,800	60,600
1001	2-3881-12	クライオバイアル T311-5	61,200	63,000
1001	2-5479-01	クライオチューブ 366656 500本	35,500	36,500
1001	2-5479-02	クライオチューブ 375299 500本	35,500	36,500
1001	2-5479-03	クライオチューブ 375353 500本	35,500	36,500
1001	2-5479-04	クライオチューブ 377224 500本	35,500	36,500
1001	2-5479-05	クライオチューブ 363401 500本	36,500	37,500
1001	2-5479-06	クライオチューブ 368632 450本	34,200	35,200
1001	2-5479-07	クライオチューブ 340711 500本	36,500	37,500
1001	2-5479-08	クライオチューブ 375418 450本	33,800	34,800
1001	2-5479-09	クライオチューブ 377267 450本	33,800	34,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1001	2-5479-10	クライオチューブ 366524 400本	30,000	30,900
1001	2-5479-11	クライオチューブ 379189 400本	30,000	30,900
1001	2-5479-12	クライオチューブ 363452 300本	24,000	24,700
1001	2-5479-13	クライオチューブ 337516 300本	24,000	24,700
1001	2-5479-14	クライオチューブ 379146 300本	24,000	24,700
1004	1-6885-01	マイクロウェルプレート 268152	51,120	52,700
1004	1-6885-02	マイクロウェルプレート 249570	49,140	50,600
1004	1-9572-01	96ディープウェルプレート 260252	37,400	38,500
1004	1-9572-02	96ディープウェルプレート 260251	38,600	39,500
1004	1-9572-03	96ディープウェルプレート 278752	52,200	53,700
1004	1-9572-04	96ディープウェルプレート 278743	53,500	55,000
1004	1-9572-11	ウェルキャップ 276002 未滅菌	17,100	17,400
1004	1-9572-12	ウェルキャップ 276000 滅菌済	18,900	19,400
1004	2-5459-13	スクリーンプレート236366 200入	15,500	15,900
1004	2-5465-05	マイクロウェルプレート 264122	9,400	9,600
1004	2-5465-06	マイクロウェルプレート 263339	11,000	11,300
1004	2-5471-01	マイクロウェルプレート 262162	16,800	17,300
1004	2-5471-02	マイクロウェルプレート 249662	16,800	17,300
1004	2-5471-04	マイクロウェルプレート 269620	18,300	18,800
1004	2-5471-05	マイクロウェルプレート 269787	16,800	17,300
1006	3-5575-01	細胞培養用プレート 0030720113	24,000	16,000
1006	3-5575-02	細胞培養用プレート 0030720016	23,500	16,000
1006	3-5575-03	細胞培養用プレート 0030720121	77,500	52,000
1006	3-5575-04	細胞培養用プレート 0030721110	26,000	17,000
1006	3-5575-05	細胞培養用プレート 0030721012	25,500	17,000
1006	3-5575-06	細胞培養用プレート 0030722116	32,000	21,000
1006	3-5575-07	細胞培養用プレート 0030722019	32,000	21,000
1006	3-5575-08	細胞培養用プレート 0030723112	33,000	22,000
1006	3-5575-09	細胞培養用プレート 0030723015	30,000	20,000
1006	3-5575-10	細胞培養用プレート 0030730119	34,000	23,000
1006	3-5575-11	細胞培養用プレート 0030730011	34,000	23,000
1006	3-5575-12	細胞培養用プレート 0030730127	83,000	55,000
1007	2-5459-13	スクリーンプレート236366 200入	15,500	15,900
1007	2-5465-03	マイクロウェルプレート 143761	21,500	22,100
1007	2-5465-04	マイクロウェルプレート 168055	21,500	22,100
1007	2-5465-05	マイクロウェルプレート 264122	9,400	9,600
1007	2-5465-06	マイクロウェルプレート 263339	11,000	11,300
1008	1-7366-01	マイクロウェルプレート 137101	33,100	34,100
1008	1-7366-02	マイクロウェルプレート 136101	33,100	34,100
1008	1-7366-03	マイクロウェルプレート 437111	47,200	48,800
1008	1-7366-04	マイクロウェルプレート 437796	35,400	36,600
1008	1-7366-06	マイクロウェルプレート 437112	36,800	38,400
1008	2-5464-01	マルチディッシュ176740 4個×30	42,600	43,900
1008	2-5464-02	マルチディッシュ 140675 6ウエル	32,250	33,200
1008	2-5464-03	マルチディッシュ 150628 75入	35,400	36,500
1008	2-5464-04	マルチディッシュ 142475 75入	37,500	38,600
1008	2-5464-05	マルチディッシュ 150687 75入	40,050	41,300
1008	3-5231-01	イムノプレート 442404	26,400	27,000
1008	3-5231-02	イムノプレート 460124	31,800	33,000
1008	3-5231-03	イムノプレート 475094	26,400	27,000
1008	3-5231-04	イムノプレート 467320	26,400	27,000
1008	3-5231-05	イムノプレート 467340	26,400	27,000
1013	1-7932-01	マイクロチューブボックスHS120032	4,280	4,400
1013	1-7932-02	マイクロチューブボックスHS120033	4,280	4,400
1013	2-5350-01	プレパレーションラック05-541-50	9,000	9,280
1013	2-5350-02	プレパレーションラック05-541-51	9,000	9,280
1013	2-5350-04	プレパレーションラック05-541-53	9,000	9,280
1013	2-5350-05	プレパレーションラック05-541-54	9,000	9,280
1013	2-5350-06	プレパレーションラック05-541-55	9,000	9,280
1016	1-2642-01	クライオコンテナ534479	7,700	7,900
1016	1-2642-02	クライオコンテナ534592	7,300	7,500
1016	1-9563-01	クライオボックス 5025-0505	10,900	11,200
1016	1-9563-02	クライオボックス 5026-0909	8,400	8,600
1016	1-9563-03	クライオボックス 5027-0909	10,900	11,200
1017	2-4026-01	クライオボックス 5026-1010	2,100	2,160
1018	2-4024-01	ラトプクーラー 5116-0012	23,100	24,200
1018	2-4024-02	ラトプクーラー 5116-0032	45,100	47,300
1018	2-4024-03	ラトプクーラー 5115-0012	23,100	24,200
1018	2-4024-04	ラトプクーラー 5115-0032	43,200	45,300
1018	2-5478-01	凍結保存ユニット 5100-0001	16,000	16,500
1018	2-5478-02	凍結保存ユニット 5100-0036	16,000	16,500
1018	2-5478-03	凍結保存ユニット 5100-0050	16,000	16,500
1021	2-5480-01	フリーズボックス IB-04100	19,900	20,000
1021	2-5480-02	フリーズボックス IB-02100	18,100	18,600
1021	2-5480-04	フリーズボックス IB-04081	19,200	19,400

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1055	2-4645-41	コンビチップアドバン0030089405	13,400	13,600
1055	2-4645-42	コンビチップアドバン0030089413	13,400	13,600
1055	2-4645-43	コンビチップアドバン0030089421	13,400	13,600
1055	2-4645-44	コンビチップアドバン0030089430	13,400	13,600
1055	2-4645-45	コンビチップアドバン0030089448	13,400	13,600
1055	2-4645-46	コンビチップアドバン0030089456	13,400	13,600
1055	2-4645-47	コンビチップアドバン0030089464	13,400	13,600
1055	2-4645-49	コンビチップアドバン0030089618	25,400	25,700
1055	2-4645-50	コンビチップアドバン0030089626	25,400	25,700
1055	2-4645-51	コンビチップアドバン0030089634	25,400	25,700
1055	2-4645-52	コンビチップアドバン0030089642	25,400	25,700
1055	2-4645-53	コンビチップアドバン0030089650	25,400	25,700
1055	2-4645-54	コンビチップアドバン0030089669	25,400	25,700
1055	2-4645-55	コンビチップアドバン0030089677	25,400	25,700
1055	2-4645-65	コンビチップアドバン0030089740	9,800	9,900
1055	2-4645-66	コンビチップアドバン0030089731	9,800	9,900
1055	2-4645-68	コンビチップアドバン0030089480	17,600	17,900
1055	2-4645-71	マルチベット4982000012	48,200	48,900
1055	2-4645-76	コンビチップアドバン0030089693	32,400	32,900
1055	2-4645-81	コンビチップアドバン0030089472	17,600	17,800
1055	2-4645-82	コンビチップアドバン0030089685	32,400	32,900
1056	1-1790-01	フィルターチップ 93651	22,800	23,100
1056	1-1790-02	フィルターチップ 93652	22,800	23,100
1056	1-1790-03	フィルターチップ 93653	22,800	23,100
1056	1-1790-04	フィルターチップ 93654	22,800	23,100
1056	1-1790-05	フィルターチップ 93655	22,800	23,100
1056	1-1790-06	フィルターチップ 93656	22,800	23,100
1056	1-1790-07	フィルターチップ 93657	24,900	25,200
1056	1-1790-08	フィルターチップ 93658	24,900	25,200
1056	1-1790-09	フィルターチップ 93659	13,300	13,500
1056	1-1790-10	フィルターチップ 93660	13,300	13,500
1056	2-4873-01	epTIPS セット 93461	8,800	8,900
1056	2-4873-02	epTIPS セット 93463	8,400	8,500
1056	2-4873-03	epTIPS セット 93464	7,400	7,500
1056	2-4873-04	epTIPS セット 93465	7,500	7,600
1056	2-4873-05	epTIPS セット 93466	7,500	7,600
1056	2-4873-06	epTIPS セット 93467	8,300	8,400
1056	2-4873-07	epTIPS セット 93468	7,200	7,300
1056	2-4874-01	epTIPSボックス 93451	4,400	4,500
1056	2-4874-02	epTIPSボックス 93453	4,200	4,300
1056	2-4874-03	epTIPSボックス 93454	4,000	4,100
1056	2-4874-04	epTIPSボックス 93455	4,000	4,100
1056	2-4874-05	epTIPSボックス 93456	4,000	4,100
1056	2-4874-06	epTIPSボックス 93457	4,200	4,300
1056	2-4874-07	epTIPSボックス 93458	4,400	4,500
1056	2-4874-08	epTIPSボックス 93459	4,600	4,700
1056	2-4875-01	epTIPSリロード 93421	9,800	9,900
1056	2-4875-02	epTIPSリロード 93423	9,500	9,600
1056	2-4875-03	epTIPSリロード 93424	7,800	7,900
1056	2-4875-04	epTIPSリロード 93425	7,900	8,000
1056	2-4875-05	epTIPSリロード 93426	7,900	8,000
1056	2-4875-06	epTIPSリロード 93427	9,500	9,600
1056	2-4875-07	epTIPSリロード 93428	6,400	6,500
1056	2-4876-01	epTIPSスタンダード 93401	7,300	7,400
1056	2-4876-02	epTIPSスタンダード 93403	6,900	7,000
1056	2-4876-03	epTIPSスタンダード 93404	5,300	5,400
1056	2-4876-04	epTIPSスタンダード 93405	5,300	5,400
1056	2-4876-05	epTIPSスタンダード 93406	5,300	5,400
1056	2-4876-06	epTIPSスタンダード 93407	7,800	7,900
1056	2-4876-07	epTIPSスタンダード 93408	4,200	4,300
1056	2-4876-08	epTIPSスタンダード 93409	8,200	8,300
1056	2-4876-09	epTIPSスタンダード 93400	7,400	7,500
1056	2-4876-10	epTIPSスタンダード 93410	10,600	10,800
1056	2-4877-01	epTIPS シングル 93474	3,700	3,900
1056	2-4877-02	epTIPS シングル 93476	3,700	3,900
1056	2-4878-01	epTIPS ラック 93482	7,400	7,500
1056	2-4878-02	epTIPS ラック 93484	6,600	6,700
1056	2-4878-03	epTIPS ラック 93485	6,600	6,700
1056	2-4878-04	epTIPS ラック 93486	6,600	6,700
1056	2-4878-05	epTIPS ラック 93488	5,400	5,500
1056	2-4878-06	epTIPS ラック 93489	10,000	10,200
1057	2-1691-01	フィンビベットF1 FN-4641010	41,400	42,300
1057	2-1691-02	フィンビベットF1 FN-4641020	41,400	42,300
1057	2-1691-03	フィンビベットF1 FN-4641030	41,400	42,300
1057	2-1691-04	フィンビベットF1 FN-4641040	41,400	42,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1057	2-1691-05	フィンビベットF1 FN-4641060	36,500	37,300
1057	2-1691-06	フィンビベットF1 FN-4641070	36,500	37,300
1057	2-1691-07	フィンビベットF1FN-4641080N	36,500	37,300
1057	2-1691-08	フィンビベットF1FN-4641090N	36,500	37,300
1057	2-1691-09	フィンビベットF1FN-4641100N	36,500	37,300
1057	2-1691-10	フィンビベットF1FN-4641110N	41,400	42,300
1057	2-1691-11	フィンビベットF1 FN-4641120	45,900	46,900
1057	2-1691-12	フィンビベットF1 FN-4641140	36,500	37,300
1057	2-1694-01	フィンビベットF2 FN-4642010	35,200	36,000
1057	2-1694-02	フィンビベットF2 FN-4642020	35,200	36,000
1057	2-1694-03	フィンビベットF2 FN-4642030	35,200	36,000
1057	2-1694-04	フィンビベットF2 FN-4642040	35,200	36,000
1057	2-1694-05	フィンビベットF2 FN-4642060	31,600	32,300
1057	2-1694-06	フィンビベットF2 FN-4642070	31,600	32,300
1057	2-1694-07	フィンビベットF2 FN-4642080	31,600	32,300
1057	2-1694-08	フィンビベットF2 FN-4642090	31,600	32,300
1057	2-1694-09	フィンビベットF2 FN-4642100	35,200	36,000
1057	2-1694-10	フィンビベットF2 FN-4642110	42,800	43,700
1057	2-1694-11	フィンビベットF2 FN-4642130	31,600	32,300
1058	2-8246-01	マイクロビベット 46200000	84,600	86,300
1058	2-8246-02	マイクロビベット 46200300	84,600	86,300
1058	2-8246-03	マイクロビベット 46200400	84,600	86,300
1058	2-8246-04	マイクロビベット 46200500	84,600	86,300
1058	2-8246-05	マイクロビベット 46200600	84,600	86,300
1058	2-8246-06	マイクロビベット 46200700	84,600	86,300
1058	2-8246-07	マイクロビベット 46200800	84,600	86,300
1058	2-8249-01	フィンチップ 9400310	11,000	11,200
1058	2-8249-02	フィンチップ 9400300	14,500	14,800
1058	2-8249-03	フィンチップ 9400230	10,000	10,200
1058	2-8249-04	フィンチップ 9400260	13,400	13,700
1058	2-8249-05	フィンチップ 9401260	10,300	10,500
1058	2-8249-06	フィンチップ 9401250	14,000	14,300
1058	2-8249-07	フィンチップ 9401030	10,300	10,500
1058	2-8249-08	フィンチップ 9401110	14,000	14,300
1058	2-8249-10	フィンチップ 9402070	13,200	13,400
1058	2-8249-12	フィンチップ 9402160	7,800	8,000
1058	2-8249-13	フィンチップ 9400327	44,900	45,600
1058	2-8249-14	フィンチップ 9400267	21,400	21,800
1058	2-8249-15	フィンチップ 9401255	25,200	25,600
1058	2-8249-16	フィンチップ 9401115	12,500	12,700
1058	2-8250-03	MBPチップ 3500	2,600	2,700
1058	2-8250-06	MBPチップ 3510	2,800	2,900
1058	2-8250-09	MBPチップ 3550	2,500	2,600
1058	2-8250-10	MBPチップ 3581	6,700	6,900
1059	2-8248-01	フィンビベットスタンド 9420320	7,600	7,800
1059	2-8248-02	フィンビベットスタンド 9420360	11,000	11,300
1059	2-8248-04	ビベットスタンド 9420400	12,100	12,400
1059	2-8248-05	ビベットスタンド 9420390	4,000	4,100
1059	2-9800-01	ビベットチップ3501-HR	6,000	6,100
1059	2-9800-02	ビベットチップ3501-RT	5,100	5,200
1059	2-9800-03	ビベットチップ3502-HR	5,500	5,600
1059	2-9800-04	ビベットチップ3502-RT	4,700	4,800
1059	2-9800-05	ビベットチップ3511-HR	6,100	6,200
1059	2-9800-06	ビベットチップ3512-HR	5,600	5,700
1059	2-9800-07	ビベットチップ3521-HR	6,100	6,200
1059	2-9800-08	ビベットチップ3521-RT	5,200	5,300
1059	2-9800-09	ビベットチップ3522-HR	5,300	5,400
1059	2-9800-10	ビベットチップ3522-RT	4,600	4,700
1059	2-9800-11	ビベットチップ3520JP	2,900	3,000
1059	2-9800-12	ビベットチップ3551-HR	5,700	5,800
1059	2-9800-13	ビベットチップ3551-RT	4,900	5,000
1059	2-9800-14	ビベットチップ3552-HR	5,100	5,200
1059	2-9800-15	ビベットチップ3552-RT	4,400	4,500
1059	2-9800-16	ビベットチップ3771-HR	6,400	6,500
1059	2-9800-17	ビベットチップ3771-RT	5,400	5,500
1059	2-9800-18	ビベットチップ3772-HR	5,700	5,800
1059	2-9800-19	ビベットチップ3772-RT	4,900	5,000
1059	2-9800-20	ビベットチップ3772-B	3,200	3,300
1059	2-9800-21	ビベットチップ3101-HR	5,900	6,000
1059	2-9800-23	ビベットチップ3102-HR	5,600	5,700
1059	2-9800-25	ビベットチップ3582JP	5,900	6,000
1059	2-9800-26	ビベットチップ3580JP	3,100	3,200
1059	2-9800-27	ビベットチップ3791-HR	5,700	5,800
1059	2-9800-28	ビベットチップ3792-HR	5,300	5,400
1060	1-6856-01	セーフティフィルター F161280	530	600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1061	1-6659-11	ピペットマンM P10M	72,000	73,000
1061	1-6659-12	ピペットマンM P20M	72,000	73,000
1061	1-6659-13	ピペットマンM P200M	72,000	73,000
1061	1-6659-14	ピペットマンM P1200M	72,000	73,000
1061	1-6659-15	ピペットマンM P100M	72,000	73,000
1061	1-6659-16	ピペットマンM P300M	72,000	73,000
1061	1-6659-17	ピペットマンM P5000M	72,000	73,000
1061	1-6659-18	ピペットマンM P10mLM	72,000	73,000
1061	1-7906-01	ピペットマンL P-2L	42,000	38,500
1061	1-7906-02	ピペットマンL P-10L	42,000	38,500
1061	1-7906-07	ピペットマンL P-5000L	42,000	38,500
1061	1-7906-08	ピペットマンL P-10mL L	42,000	38,500
1061	2-6856-21	ピペットマン ネオ P8×20N	94,000	92,000
1061	2-6856-22	ピペットマン ネオ P12×20N	114,000	110,000
1061	2-6856-23	ピペットマン ネオ P8×200N	94,000	92,000
1061	2-6856-24	ピペットマン ネオ P12×200N	114,000	110,000
1062	1-6857-02	ダイヤモンドチップ D10イージーパック	2,500	2,300
1062	1-6857-05	ダイヤモンドチップDL10イージーパック	2,800	2,700
1062	1-6857-08	ダイヤモンドチップD200イージーパック	2,400	2,300
1062	1-6858-12	ダイヤモンドチップ DF1000ST	13,000	12,600
1062	2-2057-01	ダイヤモンドチップ タワーパックD10	3,800	3,700
1062	2-2057-02	ダイヤモンドチップ タワーパックDL10	4,300	4,200
1062	2-2057-03	ダイヤモンドチップ タワーパックD200	3,700	3,600
1062	2-2057-04	ダイヤモンドチップ タワーパックD300	3,900	3,800
1062	2-2057-05	ダイヤモンドチップタワーパックD1000	3,900	3,700
1062	2-2057-06	ダイヤモンドチップタワーパックD10ST	4,400	4,200
1062	2-2057-07	タワーパック DL10ST	4,800	4,700
1062	2-2057-08	タワーパック D200ST	4,100	4,000
1062	2-2057-09	タワーパック D300ST	4,600	4,500
1062	2-2057-10	タワーパック D1000ST	4,400	4,300
1081	1-7910-21	フィルターチップ 2139-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-23	フィルターチップ 2140-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-26	フィルターチップ 2149P-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-28	フィルターチップ 2065E-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-30	フィルターチップ 2069-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-33	フィルターチップ 2179-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-41	フィルターチップ 2139-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-43	フィルターチップ 2140-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-46	フィルターチップ 2149P-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-48	フィルターチップ 2065E-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-50	フィルターチップ 2069-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-53	フィルターチップ 2179-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-61	フィルターチップ2139-RT	10,400	10,600
1081	1-7910-62	フィルターチップ2149P-RT	10,400	10,600
1081	1-7910-63	フィルターチップ2065-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-64	フィルターチップ2065-RI	11,700	11,900
1081	1-7910-65	フィルターチップ2069-RT	10,400	10,600
1081	1-7910-66	フィルターチップ2070-HR	15,800	16,100
1081	1-7910-67	フィルターチップ2070-RT	10,400	10,600
1081	1-7910-68	フィルターチップ2179-RT	7,400	7,600
1081	1-7910-69	フィルターチップ2079JP	16,200	16,500
1082	2-5347-01	チップ FS-TF-20-R-S 滅菌済	15,000	15,500
1082	2-5347-03	チップ FS-TF-100-R-S滅菌済	15,000	15,500
1082	2-5347-04	チップ FS-TF-200-R-S滅菌済	15,000	15,500
1082	2-5347-05	チップ FS-TF-300-R-S滅菌済	15,000	15,500
1082	2-5347-06	チップ FS-TF-400-R-S滅菌済	15,000	15,500
1082	2-5347-07	チップ FS-TF-1000-R-S	15,000	15,500
1084	1-1483-01	リザーバー MX-8093-11	12,200	12,500
1084	1-1483-02	リザーバー MX-8094JP	12,200	12,500
1084	1-1483-03	リザーバー MX-8095JP	12,200	12,500
1084	1-1483-04	リザーバー MX-8096-11	12,200	12,500
1084	1-1483-05	リザーバー MX-8075JP	10,000	10,200
1084	1-1483-06	リザーバー MX-8076	4,500	4,600
1084	1-1483-07	リザーバー MX-8085	12,200	12,500
1084	1-1483-08	リザーバー MX-8086JP	12,200	12,500
1107	2-8512-08	マニュアルシリンドジ5190-1457	10,000	9,500
1109	2-408-01	マイクロシリンドジ 95N 5.0	15,500	17,900
1109	2-408-02	マイクロシリンドジ 95RN 5.0	19,000	22,400
1109	2-409-01	マイクロシリンドジ 901N 10.0	17,500	20,200
1109	2-409-02	マイクロシリンドジ 901RN 10.0	21,000	24,200
1109	2-410-01	マイクロシリンドジ 701N 10	4,000	4,600
1109	2-410-02	マイクロシリンドジ 701NNG 10	11,200	12,900
1109	2-410-03	マイクロシリンドジ 701NCH 10	21,200	24,400
1109	2-410-04	マイクロシリンドジ 701LT 10	6,200	7,200
1109	2-410-05	マイクロシリンドジ 701RN 10	7,200	8,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1109	2-410-06	ハミルトンマイクロシリンドジ701NPT5	9,300	10,700
1109	2-411-01	マイクロシリンドジ 702N 25	5,400	6,500
1109	2-411-02	マイクロシリンドジ 702NNG 25	12,300	14,200
1109	2-411-04	マイクロシリンドジ 702LT 25	6,600	7,600
1109	2-411-05	マイクロシリンドジ 702RN 25	8,200	9,800
1109	2-411-06	マイクロシリンドジ 702NPT5 25	10,400	12,000
1109	2-412-01	マイクロシリンドジ 705N 50	6,100	7,100
1109	2-412-03	マイクロシリンドジ 705NCH 50	28,700	33,100
1109	2-412-04	マイクロシリンドジ 705LT 50	7,000	8,100
1109	2-412-05	マイクロシリンドジ 705RN 50	8,700	10,100
1109	2-412-06	マイクロシリンドジ 705NPT5 50	10,800	12,500
1109	2-413-01	マイクロシリンドジ 710N 100	6,600	7,900
1109	2-413-03	マイクロシリンドジ 710NCH 100	28,100	32,400
1109	2-413-04	マイクロシリンドジ 710LT 100	8,300	9,900
1109	2-413-05	マイクロシリンドジ 710RN 100	9,400	10,900
1109	2-413-06	マイクロシリンドジ 710NPT5 100	11,400	13,200
1109	2-414-01	マイクロシリンドジ 725N 250	9,100	10,500
1109	2-414-04	マイクロシリンドジ 725LT 250	10,400	12,000
1109	2-414-05	マイクロシリンドジ 725RN 250	13,500	15,600
1109	2-414-06	マイクロシリンドジ 725NPT5 250	12,300	14,200
1109	2-415-01	マイクロシリンドジ 750N 500	9,800	11,300
1109	2-415-04	マイクロシリンドジ 750LT 500	10,800	12,500
1109	2-415-05	マイクロシリンドジ 750RN 500	14,100	16,300
1109	2-415-06	マイクロシリンドジ 750NPT5 500	12,900	14,900
1109	2-416-01	マイクロシリンドジ 801N 10	18,000	20,700
1109	2-416-02	マイクロシリンドジ 801RN 10	21,300	24,500
1109	2-417-01	マイクロシリンドジ 802N 25	18,800	21,700
1109	2-417-02	マイクロシリンドジ 802RN 25	21,300	24,500
1109	2-418-02	マイクロシリンドジ 805RN 50	22,800	26,300
1109	2-419-01	マイクロシリンドジ 810N 100	21,000	27,000
1109	2-419-02	マイクロシリンドジ 810RN 100	23,300	29,100
1109	2-420-02	マイクロシリンドジ 825RN 250	26,300	30,300
1110	2-402-01	マイクロシリンドジ7000-5KHPT-2	20,000	23,000
1110	2-402-02	マイクロシリンドジ7000-5KHCH	25,800	29,700
1110	2-402-03	マイクロシリンドジ7000-5KHCH	37,200	42,800
1110	2-402-04	マイクロシリンドジ7000.5KHPT-3	20,000	23,000
1110	2-403-01	マイクロシリンドジ 7001KHPT-2	15,800	18,200
1110	2-403-02	マイクロシリンドジ 7001KHCH	22,000	25,300
1110	2-403-03	マイクロシリンドジ 7001KHCH	33,000	38,000
1110	2-403-04	マイクロシリンドジ7001 KH PT-3	15,800	18,200
1110	2-404-01	マイクロシリンドジ 7101 KHPT-2	15,800	18,200
1110	2-404-02	マイクロシリンドジ 7101KHCH	22,000	25,300
1110	2-404-03	マイクロシリンドジ 7101KHCH	40,500	46,600
1110	2-404-04	マイクロシリンドジ 7101 KHPT-3	15,800	18,200
1110	2-405-01	マイクロシリンドジ 7002 KHPT-2	20,000	23,000
1110	2-405-02	マイクロシリンドジ 7002KHCH	25,500	29,400
1110	2-405-03	マイクロシリンドジ 7002KHCH	37,000	42,600
1110	2-405-04	マイクロシリンドジ 7002 KHPT-3	20,000	23,000
1110	2-406-01	マイクロシリンドジ 7102 KHPT-2	20,000	23,000
1110	2-406-02	マイクロシリンドジ 7102KHCH	25,500	29,400
1110	2-406-03	マイクロシリンドジ 7102KHCH	36,000	41,400
1110	2-406-04	マイクロシリンドジ 7102 KHPT-3	20,000	23,000
1110	2-407-01	マイクロシリンドジ 7105 KHPT-2	18,300	21,100
1110	2-407-02	マイクロシリンドジ 7105KHCH	23,800	27,400
1110	2-407-03	マイクロシリンドジ 7105KHCH	35,700	41,100
1110	2-407-04	マイクロシリンドジ 7105 KHPT-3	18,300	21,100
1110	2-426-01	ガスタイトシリンドジ 1701N	4,900	5,700
1110	2-426-03	ガスタイトシリンドジ 1701LT	7,700	8,900
1110	2-426-05	ガスタイトシリンドジ 1701RN	9,300	10,700
1110	2-426-06	ガスタイトシリンドジ 1701 NPT-5	10,400	12,000
1110	2-427-01	ガスタイトシリンドジ 1702N	7,700	8,900
1110	2-427-03	ガスタイトシリンドジ 1702LT	7,700	8,900
1110	2-427-05	ガスタイトシリンドジ 1702RN	9,300	10,700
1110	2-427-06	ガスタイトシリンドジ 1702 NPT-5	10,800	12,500
1110	2-428-01	ガスタイトシリンドジ 1705N	8,300	9,600
1110	2-428-03	ガスタイトシリンドジ 1705LT	8,300	9,600
1110	2-428-04	ガスタイトシリンドジ 1705TLL	9,300	10,700
1110	2-428-05	ガスタイトシリンドジ 1705RN	9,600	11,100
1110	2-428-06	ガスタイトシリンドジ 1705 NPT-5	11,400	13,200
1110	2-429-01	ガスタイトシリンドジ 1710N	6,400	7,400
1110	2-429-03	ガスタイトシリンドジ 1710LT	8,900	10,300
1110	2-429-04	ガスタイトシリンドジ 1710TLL	9,100	10,500
1110	2-429-05	ガスタイトシリンドジ 1710RN	10,800	12,500
1110	2-429-06	ガスタイトシリンドジ 1710 NPT-5	12,000	13,800
1110	2-430-01	ガスタイトシリンドジ 1725N	9,300	10,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1110	2-430-03	ガスタイトシリンジ 1725LT	9,300	10,700
1110	2-430-04	ガスタイトシリンジ 1725TLL	9,100	10,500
1110	2-430-05	ガスタイトシリンジ 1725RN	10,800	12,500
1110	2-430-06	ガスタイトシリンジ 1725 NPT-5	12,300	14,200
1110	2-431-03	ガスタイトシリンジ 1750LT	8,900	10,300
1110	2-431-04	ガスタイトシリンジ 1750TLL	9,100	10,500
1110	2-431-05	ガスタイトシリンジ 1750RN	10,800	12,500
1110	2-431-07	ガスタイトシリンジ 1750 LTN	8,900	10,300
1110	2-432-01	ガスタイトシリンジ 1001LTN	10,000	11,500
1110	2-432-03	ガスタイトシリンジ 1001LT	9,600	11,100
1110	2-432-04	ガスタイトシリンジ 1001TLL	7,700	8,900
1110	2-432-05	ガスタイトシリンジ 1001RN	13,100	15,100
1110	2-432-06	ガスタイトシリンジ1001LTN PT5	11,600	13,400
1110	2-433-01	ガスタイトシリンジ 1002LTN	9,600	11,100
1110	2-433-03	ガスタイトシリンジ 1002LT	9,100	10,500
1110	2-433-04	ガスタイトシリンジ 1002TLL	10,400	12,000
1110	2-433-05	ガスタイトシリンジ 1002RN	12,900	14,900
1110	2-433-06	ガスタイトシリンジ1002LTN PT5	11,600	13,400
1110	2-434-01	ガスタイトシリンジ 1005LTN	11,800	13,600
1110	2-434-03	ガスタイトシリンジ 1005LT	11,200	12,900
1110	2-434-04	ガスタイトシリンジ 1005TLL	8,700	10,100
1110	2-434-05	ガスタイトシリンジ 1005RN	14,600	16,800
1110	2-434-06	ガスタイトシリンジ1005LTN PT5	13,300	15,300
1110	2-435-01	ガスタイトシリンジ 1010LTN	14,300	16,500
1110	2-435-03	ガスタイトシリンジ 1010LT	13,700	15,800
1110	2-435-04	ガスタイトシリンジ 1010TLL	9,800	11,300
1110	2-435-05	ガスタイトシリンジ 1010RN	17,300	19,900
1110	2-435-06	ガスタイトシリンジ1010LTN PT5	17,800	20,500
1111	2-421-01	ガスタイトシリンジ 1801N 10	21,300	24,500
1111	2-421-02	ガスタイトシリンジ 1801RN 10	23,700	27,300
1111	2-422-01	ガスタイトシリンジ 1802N 25	22,000	25,300
1111	2-422-02	ガスタイトシリンジ 1802RN 25	25,300	29,100
1111	2-423-01	ガスタイトシリンジ 1805N 50	22,800	26,300
1111	2-423-02	ガスタイトシリンジ 1805RN 50	26,000	29,900
1111	2-424-01	ガスタイトシリンジ 1810N 100	23,300	26,800
1111	2-424-02	ガスタイトシリンジ 1810RN 100	26,500	30,500
1111	2-425-01	ガスタイトシリンジ 1825N 250	25,000	28,800
1111	2-425-02	ガスタイトシリンジ 1825RN 250	28,300	32,600
1111	2-438-01	レオダインサンプル用シリンジ701SNR	5,800	6,700
1111	2-438-02	レオダインサンプル用シリンジ702SNR	5,400	6,600
1111	2-438-03	レオダインサンプル用シリンジ705SNR	6,100	7,400
1111	2-438-04	レオダインサンプル用シリンジ710SNR	6,300	7,500
1111	2-438-05	レオダインサンプル用シリンジ725SNR	9,100	10,500
1111	2-438-06	レオダインサンプル用シリンジ750SNR	11,200	12,900
1111	2-438-12	ディスペンサー PB600-1	22,500	25,900
1111	2-440-01	交換針(ハイポダーミック)N731 6本	14,300	16,500
1111	2-440-02	交換針(ハイポダーミック)N730 6本	10,000	11,500
1111	2-440-03	交換針(ハイポダーミック)N726S6本	10,000	11,500
1111	2-440-04	交換針(ハイポダーミック)N726 6本	10,000	11,500
1111	2-440-05	交換針(ハイポダーミック)N722S6本	10,000	11,500
1111	2-440-06	交換針(ハイポダーミック)N722 6本	7,800	9,000
1111	2-440-11	交換針(ハイポダーミック針) KF731	19,800	22,800
1111	2-440-12	交換針(ハイポダーミック針) KF730	17,800	20,500
1111	2-440-13	交換針(ハイポダーミック針)KF726S	15,000	17,300
1111	2-440-14	交換針(ハイポダーミック針) KF726	13,800	15,900
1111	2-440-15	交換針(ハイポダーミック針)KF722S	17,500	20,200
1111	2-440-16	交換針(ハイポダーミック針) KF722	11,500	13,300
1111	2-440-57	リムーバブルニードルキット7768-01	7,500	8,700
1111	2-440-60	リムーバブルニードルキット7780-01	7,700	8,900
1111	2-440-61	リムーバブルニードルキット7784-05	21,200	24,400
1111	2-440-62	リムーバブルニードルキット7784-07	21,200	24,400
1111	2-440-63	リムーバブルニードルキット7784-02	21,200	24,400
1111	2-440-64	リムーバブルニードルキット7784-01	21,200	24,400
1111	2-440-65	リムーバブルニードルキット7784-03	21,200	24,400
1111	2-440-66	リムーバブルニードルキット7758-01	6,400	7,400
1111	2-440-67	リムーバブルニードルキット7779-01	6,400	7,400
1111	2-440-68	リムーバブルニードルキット7758-03	6,400	7,400
1111	2-440-69	リムーバブルニードルキット7779-03	6,800	7,900
1111	2-440-70	リムーバブルニードルキット7758-02	6,400	7,400
1111	2-440-71	リムーバブルニードルキット7779-02	6,600	7,600
1119	5-249-01	ナルゲンデュワー瓶 4150-1000	27,000	27,800
1119	5-249-02	ナルゲンデュワー瓶 4150-2000	28,900	29,700
1119	5-249-03	ナルゲンデュワー瓶 4150-4000	31,800	32,700
1119	5-249-04	ナルゲンデュワー瓶 4150-9000	58,300	60,000
1121	6-7165-01	液体窒素用デュワー瓶 5LD	170,000	180,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1121	6-7165-02	液体窒素用デュワー瓶 10LD	188,000	198,000
1121	6-7165-03	液体窒素用デュワー瓶 25LD	268,000	283,000
1121	6-7165-04	液体窒素用デュワー瓶 4LD	149,000	160,000
1142	1-1842-01	動物用経ロゾンデ 01-208-87	72,200	74,400
1142	1-1842-02	動物用経ロゾンデ 01-208-88	72,200	74,400
1142	1-1842-03	動物用経ロゾンデ 01-208-89	72,200	74,400
1144	2-9044-01	解剖メスセットACMK SM	10,800	15,000
1144	2-9044-12	替刃No7 ACM7 SM	8,100	10,300
1144	2-9044-14	替刃No11 ACM11 SM	8,100	10,300
1144	2-9044-16	替刃No17 ACM17 SM	8,100	17,000
1144	2-9044-17	替刃No18 ACM18 SM	10,600	17,500
1161	1-3345-01	スライドガラス90°	970	1,030
1161	1-9646-12	スライドガラス緑研磨・透明フロスト	850	920
1161	1-9647-11	スライドガラス緑研磨・ホワイト	1,160	1,260
1161	1-9647-12	スライドガラス緑研磨・オレンジ	1,160	1,260
1161	1-9647-13	スライドガラス緑研磨・イエロー	1,160	1,260
1161	1-9647-14	スライドガラス緑研磨・グリーン	1,160	1,260
1161	1-9647-15	スライドガラス緑研磨・ブルー	1,160	1,260
1161	1-9647-16	スライドガラス緑研磨・ブルー	1,160	1,260
1164	1-6452-01	プラスチック製カバーガラス 12-547	8,100	8,340
1165	2-5375-01	丸形カバーガラス 12-545-82	29,100	29,900
1165	2-5375-02	丸形カバーガラス 12-545-83	18,200	18,700
1165	2-5375-03	丸形カバーガラス 12-545-84	15,700	16,100
1165	2-5375-04	丸形カバーガラス 12-545-85	13,300	13,600
1165	2-5375-05	丸形カバーガラス 12-545-86	13,900	14,300
1165	2-5376-01	丸形カバーガラス 12-545-80	28,100	28,900
1165	2-5376-02	丸形カバーガラス 12-545-100	14,300	14,700
1165	2-5376-03	丸形カバーガラス 12-545-101	11,900	12,200
1165	2-5376-04	丸形カバーガラス 12-545-102	12,200	12,500
1168	2-7732-21	ディスポ細胞計算盤 DHC-N01N	13,250	13,750
1168	2-7732-23	ディスポ細胞計算盤 DHC-B02N	13,250	13,750
1168	2-7732-24	ディスポ細胞計算盤 DHC-F01N	13,250	13,750
1169	2-2112-12	Moxiカセット Sタイプ 25枚入	16,000	19,000
1170	1-7934-01	PP染色バット 01-816-21	1,640	1,680
1172	2-4679-11	スライドメイラー 12-587-17B	2,600	2,680
1173	1-6456-01	カードボードトレイ 12-587-10	1,180	1,220
1174	2-5377-01	スライドボックス 03-448-1 青	1,240	1,280
1174	2-5377-02	スライドボックス 03-448-2 緑	1,240	1,280
1174	2-5377-03	スライドボックス 03-448-3 赤	1,240	1,280
1174	2-5377-04	スライドボックス 03-448-4 黄	1,240	1,280
1174	2-5377-05	スライドボックス 03-448-5 白	1,240	1,280
1175	2-162-01	スライド立 SL型 (20枚用)	630	780
1177	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	22,700	23,000
1177	1-9470-18	MilliQ用フィルタCUDFBI001	24,000	24,300
1177	1-9470-43	標準架台 ZRJKSTDJ1	171,000	173,000
1177	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	176,000	178,000
1177	2-7089-02	超純水製造装置 ZFWA TDE KT	76,100	77,200
1177	2-7089-03	超純水製造装置 SPRO OSI A1	64,100	65,000
1177	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,300	14,500
1177	2-7089-07	超純水製造装置 SANI KIT 01	18,700	19,000
1178	1-2173-01	MilliQ用ポリリッパLCPAK000J	37,200	37,700
1178	1-9428-11	超純水装置カートリッジSimpliPak	42,800	43,400
1178	1-9428-12	超純水装置 交換用UVランプ	22,700	23,000
1178	1-9428-13	超純水装置 最終フィルター	15,200	15,400
1178	1-9470-18	MilliQ用フィルタCUDFBI001	24,000	24,300
1178	1-9470-18	MilliQ用フィルタCUDFBI001	24,000	24,300
1178	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,300	14,500
1178	2-7100-03	超純水製造装置 SYPK OSI A1	69,900	70,900
1179	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	213,000	216,000
1179	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	167,000	169,000
1179	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	15,300	15,500
1179	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDI02ADAP	7,700	7,800
1179	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	176,000	178,000
1179	2-1948-11	PROGOTOS2 プロガードS2	23,600	23,900
1179	2-1948-12	CDRC351JW RO膜Elix3用	60,200	61,000
1179	2-1948-16	ZLXUVLP01 本体用UVランプ	18,800	19,100
1179	2-1948-17	TANKMPK01 エアイベントフィルター	21,400	21,700
1179	2-1948-18	ZLXUVLP1 ASM用UVランプ	37,100	37,600
1179	2-5861-11	30LタンクキットTANKINO3N	70,000	71,000
1179	2-5861-12	60LタンクキットTANKINO6N	108,000	110,000
1182	2-7089-06	最終フィルター-MilliPak-20	14,300	14,500
1194	1-7387-05	折りたたみ定性ろ紙 12.5cm	4,120	4,250
1194	1-7387-06	折りたたみ定性ろ紙 15.0cm	4,230	4,360
1194	1-7387-07	折りたたみ定性ろ紙 18.5cm	4,430	4,570
1194	1-7387-08	折りたたみ定性ろ紙 24.0cm	6,390	6,590

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1194	2-317-01	定性円形濾紙No.1 5.5cm 100入	630	650
1194	2-317-02	定性円形濾紙No.1 7.0cm 100入	760	790
1194	2-317-03	定性円形濾紙No.1 9.0cm 100入	760	790
1194	2-317-04	定性円形濾紙No.1 11.0cm 100入	1,000	1,030
1194	2-317-05	定性円形濾紙No.1 12.5cm 100入	1,140	1,180
1194	2-317-06	定性円形濾紙No.1 15.0cm 100入	1,650	1,700
1194	2-317-07	定性円形濾紙No.1 18.5cm 100入	2,270	2,340
1194	2-317-08	定性円形濾紙No.1 24.0cm 100入	3,400	3,510
1194	2-317-09	定性角形濾紙No.1 46×57 100入	14,300	14,730
1194	2-317-10	定性角形濾紙No.1 60×60 100入	18,200	18,750
1194	2-318-01	定性円形濾紙No.2 5.5cm 100入	630	650
1194	2-318-02	定性円形濾紙No.2 7.0cm 100入	760	790
1194	2-318-03	定性円形濾紙No.2 9.0cm 100入	880	910
1194	2-318-04	定性円形濾紙No.2 11.0cm 100入	1,000	1,030
1194	2-318-05	定性円形濾紙No.2 12.5cm 100入	1,340	1,380
1194	2-318-06	定性円形濾紙No.2 15.0cm 100入	1,960	2,020
1194	2-318-07	定性円形濾紙No.2 18.5cm 100入	2,890	2,980
1194	2-318-08	定性円形濾紙No.2 24.0cm 100入	4,020	4,140
1194	2-318-09	定性角形濾紙No.2 46×57 100入	15,500	15,970
1194	2-319-01	定性円形濾紙No.3 5.5cm 100入	1,140	1,180
1194	2-319-02	定性円形濾紙No.3 7.0cm 100入	1,450	1,500
1194	2-319-03	定性円形濾紙No.3 9.0cm 100入	1,860	1,920
1194	2-319-04	定性円形濾紙No.3 11.0cm 100入	2,060	2,130
1194	2-319-05	定性円形濾紙No.3 12.5cm 100入	2,580	2,660
1194	2-319-06	定性円形濾紙No.3 15.0cm 100入	3,820	3,940
1194	2-319-07	定性円形濾紙No.3 18.5cm 100入	5,360	5,520
1194	2-319-08	定性円形濾紙No.3 24.0cm 100入	9,380	9,670
1194	2-319-09	定性角形濾紙No.3 46×57 100入	30,400	31,400
1194	2-320-01	定性円形濾紙 No.4 5.5cm 100入	880	910
1194	2-320-02	定性円形濾紙 No.4 7.0cm 100入	1,140	1,180
1194	2-320-03	定性円形濾紙 No.4 9.0cm 100入	1,340	1,380
1194	2-320-04	定性円形濾紙No.4 11.0cm 100入	1,550	1,600
1194	2-320-05	定性円形濾紙No.4 12.5cm 100入	1,960	2,020
1194	2-320-06	定性円形濾紙No.4 15.0cm 100入	2,890	2,980
1194	2-320-07	定性円形濾紙No.4 18.5cm 100入	4,020	4,140
1194	2-320-08	定性円形濾紙No.4 24.0cm 100入	5,570	5,740
1194	2-320-09	定性角形濾紙No.4 46×57 100入	21,100	21,800
1194	2-321-01	定性円形濾紙No.5 5.5cm 100入	960	990
1194	2-321-02	定性円形濾紙No.5 7.0cm 100入	1,340	1,380
1194	2-321-03	定性円形濾紙No.5 9.0cm 100入	1,450	1,500
1194	2-321-04	定性円形濾紙No.5 11.0cm 100入	1,760	1,820
1194	2-321-05	定性円形濾紙No.5 12.5cm 100入	2,060	2,130
1194	2-321-06	定性円形濾紙No.5 15.0cm 100入	3,090	3,190
1194	2-321-07	定性円形濾紙No.5 18.5cm 100入	4,330	4,460
1194	2-321-08	定性円形濾紙No.5 24.0cm 100入	6,700	6,910
1194	2-322-02	定性円形濾紙No.6 7.0cm 100入	1,140	1,180
1194	2-322-03	定性円形濾紙No.6 9.0cm 100入	1,340	1,380
1194	2-322-04	定性円形濾紙No.6 11.0cm 100入	1,650	1,700
1194	2-322-05	定性円形濾紙No.6 12.5cm 100入	1,960	2,020
1194	2-322-06	定性円形濾紙No.6 15.0cm 100入	2,890	2,980
1194	2-322-07	定性円形濾紙No.6 18.5cm 100入	4,020	4,140
1194	2-322-08	定性円形濾紙No.6 24.0cm 100入	5,260	5,420
1194	2-323-01	定量円形濾紙No.40 5.5cm 100入	1,640	1,680
1194	2-323-02	定量円形濾紙No.40 7.0cm 100入	2,040	2,080
1194	2-323-03	定量円形濾紙No.40 9.0cm 100入	2,150	2,200
1194	2-323-04	定量円形濾紙No.40 11.0cm 100入	2,660	2,720
1194	2-323-05	定量円形濾紙No.40 12.5cm 100入	3,570	3,650
1194	2-323-06	定量円形濾紙No.40 15.0cm 100入	4,900	5,000
1194	2-323-07	定量円形濾紙No.40 18.5cm 100入	7,250	7,400
1194	2-323-08	定量円形濾紙No.40 24.0cm 100入	11,200	11,430
1194	2-323-09	定量角形濾紙No.40 46×57 100入	44,800	45,700
1194	2-324-01	定量円形濾紙No.41 5.5cm 100入	1,640	1,680
1194	2-324-02	定量円形濾紙No.41 7.0cm 100入	2,040	2,080
1194	2-324-03	定量円形濾紙No.41 9.0cm 100入	2,150	2,200
1194	2-324-04	定量円形濾紙No.41 11.0cm 100入	2,660	2,720
1194	2-324-05	定量円形濾紙No.41 12.5cm 100入	3,570	3,650
1194	2-324-06	定量円形濾紙No.41 15.0cm 100入	4,900	5,000
1194	2-324-07	定量円形濾紙No.41 18.5cm 100入	7,250	7,400
1194	2-324-08	定量円形濾紙No.41 24.0cm 100入	11,200	11,430
1194	2-324-09	定量角形濾紙No.41 46×57 100入	44,800	45,700
1194	2-325-01	定量円形濾紙No.42 5.5cm 100入	1,640	1,680
1194	2-325-02	定量円形濾紙No.42 7.0cm 100入	2,040	2,080
1194	2-325-03	定量円形濾紙No.42 9.0cm 100入	2,150	2,200
1194	2-325-04	定量円形濾紙No.42 11.0cm 100入	2,660	2,720
1194	2-325-05	定量円形濾紙No.42 12.5cm 100入	3,570	3,650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1194	2-325-06	定量円形濾紙No.42 15.0cm 100入	4,900	5,000
1194	2-325-07	定量円形濾紙No.42 18.5cm 100入	7,250	7,400
1194	2-325-08	定量円形濾紙No.42 24.0cm 100入	11,200	11,430
1194	2-325-09	定量円形濾紙No.42 46×57 100入	42,800	43,700
1194	2-326-02	定量円形濾紙No.44 7.0cm 100入	2,040	2,080
1194	2-326-03	定量円形濾紙No.44 9.0cm 100入	2,150	2,200
1194	2-326-04	定量円形濾紙No.44 11.0cm 100入	2,660	2,720
1194	2-326-05	定量円形濾紙No.44 12.5cm 100入	3,570	3,650
1194	2-326-06	定量円形濾紙No.44 15.0cm 100入	4,900	5,000
1194	2-326-07	定量円形濾紙No.44 18.5cm 100入	7,250	7,400
1194	2-326-08	定量円形濾紙No.44 24.0cm 100入	12,300	12,550
1194	2-327-01	定量円形濾紙No.50 5.5cm 100入	1,430	1,460
1194	2-327-02	定量円形濾紙No.50 7.0cm 100入	1,840	1,880
1194	2-327-03	定量円形濾紙No.50 9.0cm 100入	1,940	1,980
1194	2-327-04	定量円形濾紙No.50 11.0cm 100入	2,550	2,610
1194	2-327-05	定量円形濾紙No.50 12.5cm 100入	3,170	3,240
1194	2-327-06	定量円形濾紙No.50 15.0cm 100入	4,290	4,380
1194	2-327-07	定量円形濾紙No.50 18.5cm 100入	6,120	6,250
1194	2-327-08	定量円形濾紙No.50 24.0cm 100入	9,900	10,100
1194	2-327-09	定量角形濾紙No.50 46×57 100入	44,900	45,800
1194	2-328-01	定量円形濾紙No.540 5.5cm 100入	1,740	1,780
1194	2-328-03	定量円形濾紙No.540 9.0cm 100入	2,150	2,200
1194	2-328-04	定量円形濾紙No.540 11.0cm 100入	2,660	2,720
1194	2-328-05	定量円形濾紙No.540 12.5cm 100入	3,570	3,650
1194	2-328-06	定量円形濾紙No.540 15.0cm 100入	4,900	5,000
1194	2-328-07	定量円形濾紙No.540 18.5cm 100入	7,250	7,400
1194	2-328-08	定量円形濾紙No.540 24.0cm 100入	11,200	11,430
1194	2-8306-03	定量濾紙 No. 43 9.0cm	2,150	2,200
1194	2-8306-04	定量濾紙 No. 43 11.0cm	2,660	2,720
1194	2-8306-05	定量濾紙 No. 43 12.5cm	3,370	3,440
1194	2-8306-06	定量濾紙 No. 43 15.0cm	4,800	4,900
1194	2-8306-07	定量濾紙 No. 43 18.5cm	7,140	7,290
1196	2-334-01	液相分離濾紙1PS 70mm 100入	1,840	2,030
1196	2-334-02	液相分離濾紙1PS 90mm 100入	2,660	2,930
1196	2-334-03	液相分離濾紙1PS 110mm 100入	3,780	4,160
1196	2-334-04	液相分離濾紙1PS 125mm 100入	4,700	5,170
1196	2-334-05	液相分離濾紙1PS 150mm 100入	6,330	6,970
1196	2-334-06	液相分離濾紙1PS 185mm 100入	9,900	10,890
1196	2-334-07	液相分離濾紙1PS 240mm 100入	14,900	16,390
1199	2-3043-01	メンブレンフィルター VSWP01300	16,800	17,000
1199	2-3043-04	メンブレンフィルター VSWP02500	21,900	22,200
1199	2-3043-05	メンブレンフィルター VSWP04700	26,000	26,300
1199	2-3043-06	メンブレンフィルター VSWP09025	23,000	23,300
1199	2-3043-11	メンブレンフィルター VMWP01300	16,800	17,000
1199	2-3043-14	メンブレンフィルター VMWP02500	21,900	22,200
1199	2-3043-15	メンブレンフィルター VMWP04700	26,000	26,300
1199	2-3043-16	メンブレンフィルター VMWP09025	23,000	23,300
1199	2-3043-21	メンブレンフィルター VCWP01300	16,800	17,000
1199	2-3043-24	メンブレンフィルター VCWP02500	21,900	22,200
1199	2-3043-25	メンブレンフィルター VCWP04700	26,400	26,700
1199	2-3043-26	メンブレンフィルター VCWP09025	21,900	22,200
1199	2-3043-31	メンブレンフィルター GSWP01300	10,700	10,800
1199	2-3043-34	メンブレンフィルター GSWP02500	10,700	10,800
1199	2-3043-35	メンブレンフィルター GSWP04700	17,200	17,400
1199	2-3043-36	メンブレンフィルター GSWP09000	47,800	48,400
1199	2-3043-37	メンブレンフィルター GSWP14250	44,400	44,900
1199	2-3043-44	メンブレンフィルター PHWP02500	10,700	10,800
1199	2-3043-46	メンブレンフィルター PHWP09025	12,100	12,200
1199	2-3043-47	メンブレンフィルター PHWP14250	44,400	44,900
1199	2-3043-51	メンブレンフィルター HAWP01300	10,700	10,800
1199	2-3043-53	メンブレンフィルター HAWP02400	10,700	10,800
1199	2-3043-54	メンブレンフィルター HAWP02500	10,700	10,800
1199	2-3043-55	メンブレンフィルター HAWP04700	16,800	17,000
1199	2-3043-56	メンブレンフィルター HAWP09000	47,800	48,400
1199	2-3043-57	メンブレンフィルター HAWP14250	44,400	44,900
1199	2-3043-61	メンブレンフィルター DAWP01300	10,700	10,800
1199	2-3043-64	メンブレンフィルター DAWP02500	10,700	10,800
1199	2-3043-65	メンブレンフィルター DAWP04700	17,200	17,400
1199	2-3043-66	メンブレンフィルター DAWP09025	12,100	12,200
1199	2-3043-67	メンブレンフィルター DAWP14250	44,400	44,900
1199	2-3043-71	メンブレンフィルター AAWP01300	10,700	10,800
1199	2-3043-74	メンブレンフィルター AAWP02500	10,700	10,800
1199	2-3043-75	メンブレンフィルター AAWP04700	17,200	17,400
1199	2-3043-76	メンブレンフィルター AAWP09000	47,800	48,400
1199	2-3043-77	メンブレンフィルター AAWP14250	44,400	44,900

■研究用総合機器カタログ2017/サンクアスト産業用研究機器カタログ2017 平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1199	2-3044-01	メンブレンフィルター RAWP01300	10,700	10,800
1199	2-3044-04	メンブレンフィルター RAWP02500	10,700	10,800
1199	2-3044-05	メンブレンフィルター RAWP04700	17,200	17,400
1199	2-3044-07	メンブレンフィルター RAWP14250	44,400	44,900
1199	2-3044-11	メンブレンフィルター SSWP01300	10,200	10,300
1199	2-3044-14	メンブレンフィルター SSWP02500	11,100	11,200
1199	2-3044-15	メンブレンフィルター SSWP04700	16,800	17,000
1199	2-3044-16	メンブレンフィルター SSWP09025	12,800	13,000
1199	2-3044-17	メンブレンフィルター SSWP14250	44,800	45,300
1199	2-3044-21	メンブレンフィルター SMWP01300	10,200	10,300
1199	2-3044-24	メンブレンフィルター SMWP02500	11,100	11,200
1199	2-3044-25	メンブレンフィルター SMWP04700	16,800	17,000
1199	2-3044-26	メンブレンフィルター SMWP09025	13,200	13,400
1199	2-3044-27	メンブレンフィルター SMWP14250	44,800	45,300
1199	2-3044-31	メンブレンフィルター SCWP01300	10,200	10,300
1199	2-3044-34	メンブレンフィルター SCWP02500	11,100	11,200
1199	2-3044-35	メンブレンフィルター SCWP04700	16,800	17,000
1199	2-3044-36	メンブレンフィルター SCWP09025	12,800	13,000
1199	2-3044-37	メンブレンフィルター SCWP14250	44,800	45,300
1199	2-3045-04	メンブレン HAWG02500 100入	10,700	10,800
1199	2-3045-05	メンブレン HAWG04700 100入	17,200	17,400
1199	2-3045-14	メンブレン HABG02500 100入	14,200	14,400
1199	2-3045-15	メンブレン HABG04700 100入	21,900	22,200
1199	2-3045-24	メンブレン AAWG02500 100入	10,700	10,800
1199	2-3045-25	メンブレン AAWG04700 100入	17,200	17,400
1199	2-3045-34	メンブレン AABG02500 100入	14,200	14,400
1199	2-3045-35	メンブレン AABG04700 100入	23,500	23,800
1199	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	77,500	78,400
1199	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	64,000	64,800
1199	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,000	64,800
1200	2-3040-01	デュラポアフィルター VVLP01300	12,800	13,000
1200	2-3040-04	デュラポアフィルター VVLP02500	12,800	13,000
1200	2-3040-05	デュラポアフィルター VVLP04700	19,300	19,500
1200	2-3040-06	デュラポアフィルター VVLP09050	28,500	28,800
1200	2-3040-07	デュラポアフィルター VVLP14250	50,500	51,100
1200	2-3040-11	デュラポアフィルター GVWP01300	13,800	14,000
1200	2-3040-14	デュラポアフィルター GVWP02500	16,200	16,400
1200	2-3040-15	デュラポアフィルター GVWP04700	22,300	22,600
1200	2-3040-16	デュラポアフィルター GVWP09050	32,100	32,500
1200	2-3040-17	デュラポアフィルター GVWP14250	57,000	57,700
1200	2-3040-21	デュラポアフィルター HVLPO1300	13,800	14,000
1200	2-3040-24	デュラポアフィルター HVLPO2500	16,200	16,400
1200	2-3040-25	デュラポアフィルター HVLPO4700	22,300	22,600
1200	2-3040-26	デュラポアフィルター HVLPO9050	32,100	32,500
1200	2-3040-27	デュラポアフィルター HVLPO14250	57,000	57,700
1200	2-3040-31	デュラポアフィルター DVPP01300	12,800	13,000
1200	2-3040-34	デュラポアフィルター DVPP02500	12,800	13,000
1200	2-3040-35	デュラポアフィルター DVPP04700	19,300	19,500
1200	2-3040-36	デュラポアフィルター DVPP09050	28,600	28,900
1200	2-3040-37	デュラポアフィルター DVPP14250	50,900	51,500
1200	2-3041-01	デュラポアフィルター SVLPO1300	12,800	13,000
1200	2-3041-04	デュラポアフィルター SVLPO2500	12,800	13,000
1200	2-3041-05	デュラポアフィルター SVLPO4700	19,300	19,500
1200	2-3048-01	フロリナートフィルター-FGLPO1300	29,100	29,400
1200	2-3048-04	フロリナートフィルター-FGLPO2500	39,300	39,800
1200	2-3048-05	フロリナートフィルター-FGLPO4700	51,500	52,100
1200	2-3048-11	フロリナートフィルター-FHLP01300	29,100	29,400
1200	2-3048-14	フロリナートフィルター-FHLP02500	39,300	39,800
1200	2-3048-15	フロリナートフィルター-FHLP04700	51,000	51,600
1200	2-3048-21	フロリナートフィルター-FALPO1300	29,100	29,400
1200	2-3048-24	フロリナートフィルター-FALPO2500	39,300	39,800
1200	2-3048-25	フロリナートフィルター-FALPO4700	51,000	51,600
1200	2-3048-34	フロリナートフィルター-FSLW02500	39,300	39,800
1200	2-3048-35	フロリナートフィルター-FSLW04700	51,000	51,600
1200	2-3048-36	フロリナートフィルター-FSLW09025	41,700	42,200
1200	2-3048-37	フロリナートフィルター-FSLW14200	36,600	37,000
1200	2-3051-01	オムニポアメンブレン JGWP01300	7,700	7,800
1200	2-3051-04	オムニポアメンブレン JGWP02500	8,700	8,800
1200	2-3051-05	オムニポアメンブレン JGWP04700	11,100	11,200
1200	2-3051-06	オムニポアメンブレン JGWP09025	8,700	8,800
1200	2-3051-07	オムニポアメンブレン JGWP14225	15,200	15,400
1200	2-3051-11	オムニポアメンブレン JHWP01300	7,700	7,800
1200	2-3051-14	オムニポアメンブレン JHWP02500	8,700	8,800
1200	2-3051-15	オムニポアメンブレン JHWP04700	11,100	11,200
1200	2-3051-16	オムニポアメンブレン JHWP09025	8,700	8,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1200	2-3051-17	オムニポアメンブレン JHWP14225	15,200	15,400
1200	2-3052-01	オムニポアメンブレン JAWP01300	7,700	7,800
1200	2-3052-04	オムニポアメンブレン JAWP02500	8,700	8,800
1200	2-3052-05	オムニポアメンブレン JAWP04700	11,100	11,200
1200	2-3052-06	オムニポアメンブレン JAWP09025	8,700	8,800
1200	2-3052-07	オムニポアメンブレン JAWP14225	15,200	15,400
1200	2-3052-11	オムニポアメンブレン JMWP01300	7,700	7,800
1200	2-3052-14	オムニポアメンブレン JMWP02500	8,700	8,800
1200	2-3052-15	オムニポアメンブレン JMWP04700	11,100	11,200
1200	2-3052-16	オムニポアメンブレン JMWP09025	8,700	8,800
1200	2-3052-17	オムニポアメンブレン JMWP14225	15,200	15,400
1200	2-3052-21	オムニポアメンブレン JCWP01300	7,700	7,800
1200	2-3052-24	オムニポアメンブレン JCWP02500	8,700	8,800
1200	2-3052-25	オムニポアメンブレン JCWP04700	11,100	11,200
1200	2-3052-26	オムニポアメンブレン JCWP09025	8,700	8,800
1200	2-3052-27	オムニポアメンブレン JCWP14225	15,200	15,400
1201	1-1509-01	メンブレンディスク NR047100	18,000	18,900
1201	1-1509-02	メンブレンディスク NRG047100	18,000	18,900
1201	1-1509-03	メンブレンディスク NX047100	18,500	19,400
1201	1-1509-04	メンブレンディスク NXG047100	18,500	19,400
1201	2-3055-07	プレフィルター AP2504700	7,000	7,100
1201	2-3055-08	プレフィルター AP2507500	7,000	7,100
1201	2-3055-11	プレフィルター AP4001000	6,000	6,100
1201	2-3055-13	プレフィルター AP4002405	17,200	17,400
1201	2-3055-17	プレフィルター AP4004705	22,400	22,700
1201	3-3442-01	ディスベンサーカーブEZCURVE01	279,600	283,000
1201	3-3442-02	ディスベンサーカーブEZCURVEAC	243,000	246,000
1202	2-281-01	フィルターピンセット 399-0001	4,500	4,700
1202	2-7521-01	ミドリレックスプラス MXPLUS01	447,200	447,000
1202	2-7548-05	マイクロチェックⅡ 4701	7,000	7,400
1204	1-6486-01	組織培養ユニット524-0020 12入	9,480	9,800
1204	1-6486-02	組織培養ユニット124-0045 12入	9,120	9,400
1204	1-6486-03	組織培養ユニット565-0020 12入	16,200	16,700
1204	1-6486-04	組織培養ユニット165-0045 12入	16,200	16,700
1204	1-6486-05	組織培養ユニット568-0020 12入	17,400	17,900
1204	1-6486-06	組織培養ユニット168-0045 12入	17,400	17,900
1204	1-6486-07	組織培養ユニット566-0020 12入	24,600	25,300
1204	1-6486-08	組織培養ユニット166-0045 12入	25,800	26,600
1204	1-6486-09	組織培養ユニット567-0020 12入	32,400	33,400
1204	1-6486-10	組織培養ユニット167-0045 12入	34,920	36,000
1204	1-6486-11	組織培養フィルタユニット565-0010	16,200	16,700
1204	1-6486-12	組織培養フィルタユニット568-0010	17,400	17,900
1204	1-6486-13	組織培養フィルタユニット566-0010	24,480	25,200
1204	1-6486-14	組織培養フィルタユニット567-0010	28,440	29,300
1204	1-7350-01	ボトルトップフィルター 596-3320	13,560	14,000
1204	1-7350-02	ボトルトップフィルター 296-3345	12,180	12,500
1204	1-7350-03	ボトルトップフィルター 596-4520	13,560	14,000
1204	1-7350-04	ボトルトップフィルター 296-4545	12,180	12,500
1204	1-7350-05	ボトルトップフィルター 595-3320	15,960	16,400
1204	1-7350-06	ボトルトップフィルター 295-3345	14,220	14,600
1204	1-7350-07	ボトルトップフィルター 595-4520	15,960	16,400
1204	1-7350-08	ボトルトップフィルター 295-4545	14,220	14,600
1204	1-7350-09	ボトルトップフィルター 597-3320	22,680	23,400
1204	1-7350-10	ボトルトップフィルター 597-4520	22,680	23,400
1205	1-6890-01	ステリカップ SCGPU01RE	17,500	17,700
1205	1-6890-02	ステリカップ SCGPU02RE	19,900	20,100
1205	1-6890-03	ステリカップ SCGPU05RE	28,500	28,800
1205	1-6890-04	ステリカップ SCGPU11RE	37,000	37,400
1205	1-7367-01	フィルターユニット 300-4000	18,300	19,200
1205	1-7367-02	フィルターユニット 300-4050	27,300	28,700
1205	1-7367-03	フィルターユニット 300-4100	35,700	37,500
1205	1-8778-01	分析フィルターユニット 130-4020	16,440	17,300
1205	1-8778-02	分析フィルターユニット 130-4045	16,200	17,000
1207	2-7520-01	マニフォールド XX2504735	173,400	175,000
1207	2-7520-02	マニフォールド XX1104710	12,100	12,200
1207	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,600	6,700
1209	1-3195-01	フィルター-SYTF0101MNXX104	8,800	9,700
1209	1-3195-02	フィルター-SYTF0102MNXX104	8,800	9,700
1209	1-3195-03	フィルター-SYTF0301MNXX104	9,200	10,000
1209	1-3195-04	フィルター-SYTF0302MNXX104	9,200	10,000
1209	1-3195-05	フィルター-SYTF0601MNXX104	9,850	11,000
1209	1-3195-06	フィルター-SYTF0602MNXX104	9,850	11,000
1209	1-3196-01	フィルター-SYPL0101MNXX204	8,800	9,900
1209	1-3196-02	フィルター-SYPL0102MNXX204	8,800	9,900
1209	1-3196-03	フィルター-SYPL0301MNXX204	9,600	11,000

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1209	1-3196-04	フィルターSYPL0302MNXX204	9,600	11,000
1209	1-3196-05	フィルターSYPL0601MNXX204	10,900	12,000
1209	1-3196-06	フィルターSYPL0602MNXX204	10,900	12,000
1209	1-3198-01	フィルターSYNNO101MNXX104	7,100	8,000
1209	1-3198-02	フィルターSYNNO102MNXX104	7,100	8,000
1209	1-3198-03	フィルターSYNNO301MNXX104	7,600	8,400
1209	1-3198-04	フィルターSYNNO302MNXX104	7,600	8,400
1209	1-3198-05	フィルターSYNNO601MNXX104	9,200	10,000
1209	1-3198-06	フィルターSYNNO602MNXX104	9,200	10,000
1209	1-3199-01	フィルターSYVFO101MNXX104	8,800	9,700
1209	1-3199-02	フィルターSYVFO102MNXX104	8,800	9,700
1209	1-3199-03	フィルターSYVFO301MNXX104	9,200	10,000
1209	1-3199-04	フィルターSYVFO302MNXX104	9,200	10,000
1209	1-3199-05	フィルターSYVFO601MNXX104	9,800	11,000
1209	1-3199-06	フィルターSYVFO602MNXX104	9,800	11,000
1210	1-3208-01	フィルターSYGFO305MNXX104	8,600	9,500
1210	1-3208-02	フィルターSYGFO605MNXX104	9,200	10,000
1210	1-6892-01	マイレクス SLLGH04NL	12,100	12,200
1210	1-6892-03	マイレクス SLLHH04NL	12,100	12,200
1210	1-6892-05	マイレクス SLLGH13NL	16,200	16,400
1210	1-6892-07	マイレクス SLLHH13NL	16,200	16,400
1210	1-6892-09	マイレクス SLLGH25NS	13,300	13,500
1210	1-6892-11	マイレクス SLLHH25NS	13,300	13,500
1210	1-6893-02	33mmマイレクス SLAA033SS	15,000	15,200
1210	1-6893-04	33mmマイレクス SLGP033RS	15,400	15,600
1210	1-6893-06	33mmマイレクス SLGS033SS	12,500	12,700
1210	1-6893-08	33mmマイレクス SLHA033SS	12,500	12,700
1210	1-6893-09	33mmマイレクス SLHV033RS	15,400	15,600
1210	1-7282-01	マイレクス SLGN033NS	11,100	11,200
1210	1-7282-02	マイレクス SLGN033NB	49,900	50,500
1210	1-7282-03	マイレクス SLGN033NK	163,700	166,000
1210	1-7283-01	マイレクス SLHN033NS	11,100	11,200
1210	1-7283-02	マイレクス SLHN033NB	49,900	50,500
1210	1-7283-03	マイレクス SLHN033NK	163,700	166,000
1210	1-7287-01	シリジフィルター SLHVM25NS	17,900	18,100
1211	2-3064-11	マイレクス SLFG J25 LS	27,400	27,700
1211	2-3065-11	マイレクス SLFG05010 10入	13,800	14,000
1211	2-3065-21	マイレクス SLFH05010 10入	13,800	14,000
1211	2-3065-41	マイレクス SLFA05010 10入	13,800	14,000
1213	2-5727-01	へパベント 6723-5000 10個入	10,200	10,310
1215	1-1375-01	シリジフィルター NY013022	6,700	5,400
1215	1-1375-02	シリジフィルター NY013045	6,700	5,400
1215	1-1375-03	シリジフィルター NY025022	10,300	6,800
1215	1-1375-04	シリジフィルター NY025045	10,300	6,800
1215	1-1376-01	シリジフィルタ PTFE013022	10,100	6,300
1215	1-1376-02	シリジフィルタPTFE013045	10,100	6,300
1215	1-1376-03	シリジフィルタPTFE025022	14,400	8,100
1215	1-1376-04	シリジフィルタPTFE025045	14,400	8,100
1215	1-1377-01	シリジフィルターPTFE013022L	13,100	8,800
1215	1-1377-02	シリジフィルターPTFE013045L	13,100	8,800
1215	1-1377-03	シリジフィルターPTFE025022L	18,700	11,500
1215	1-1377-04	シリジフィルターPTFE025045L	18,700	11,500
1215	1-1378-01	シリジフィルター PVDF013022	10,100	6,800
1215	1-1378-02	シリジフィルター PVDF013045	10,100	6,800
1215	1-1378-03	シリジフィルター PVDF025022	14,400	8,100
1215	1-1378-04	シリジフィルター PVDF025045	14,400	8,100
1215	1-1379-01	シリジフィルター MCE013022	8,100	6,000
1215	1-1379-02	シリジフィルター MCE013045	8,100	6,000
1215	1-1379-03	シリジフィルター MCE025022	11,500	7,200
1215	1-1379-04	シリジフィルター MCE025045	11,500	7,200
1215	1-1380-01	シリジフィルター PP013022	8,100	6,800
1215	1-1380-02	シリジフィルター PP013045	8,100	6,800
1215	1-1380-03	シリジフィルター PP025022	11,500	8,100
1215	1-1380-04	シリジフィルター PP025045	11,500	8,100
1215	1-1381-01	シリジフィルター PES013022	10,100	6,800
1215	1-1381-02	シリジフィルター PES013045	10,100	6,800
1215	1-1381-03	シリジフィルター PES025022	14,400	8,100
1215	1-1381-04	シリジフィルター PES025045	14,400	8,100
1215	1-1383-01	シリジフィルター CA013022	10,100	6,800
1215	1-1383-02	シリジフィルター CA013045	10,100	6,800
1215	1-1383-03	シリジフィルター CA025022	14,400	8,100
1215	1-1383-04	シリジフィルター CA025045	14,400	8,100
1217	2-3069-11	ステリベクス ベル無 SVGV01015	19,500	19,700
1217	2-3069-21	ステリベクス ベル無 SVGH01015	19,500	19,700
1217	2-3085-01	スウィネックスホルダーSX0001300	9,700	9,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1217	2-3085-02	スウィネックスホルダーSX0002500	18,900	19,100
1217	2-3085-03	スウィネックスホルダーSX0004700	47,900	48,500
1219	1-2663-11	アングルローター 5427712003	62,400	63,300
1219	1-2663-12	アングルローター 5427753001	84,200	85,400
1219	1-2663-13	アングルローター 5427710000	84,600	85,900
1219	1-2663-15	アングルローター 5427705007	60,000	60,900
1219	1-2663-16	アングルローター 5427714006	88,200	89,500
1219	1-2663-17	アングルローター 5427716009	170,000	173,000
1219	1-2663-18	スイングローター 5427700005	170,000	173,000
1219	1-2663-24	アングルローター 5427752005	106,000	108,000
1225	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	45,900	46,500
1242	2-474-01	スタルナ石英セル SU1	19,000	24,000
1242	2-474-02	スタルナ石英セル SU2	28,000	34,000
1242	2-474-03	スタルナ石英セル SU3	29,000	36,000
1242	2-474-04	スタルナ石英セル SU4	24,000	37,000
1242	2-474-05	スタルナ石英セル SU5	42,000	65,000
1242	2-474-07	スタルナ石英セル SU7	46,000	58,000
1242	2-474-08	スタルナ石英セル SF1	33,000	42,000
1242	2-474-10	スタルナ石英セル SF3 蛍光用三角セル	49,000	61,000
1242	2-474-11	スタルナ石英セル SF4	55,000	68,000
1242	2-474-12	スタルナ石英セル SF5	40,000	51,000
1242	2-474-13	スタルナ石英セル SF6	83,000	106,000
1248	1-2502-01	バイアル O3-337-5	33,700	34,700
1248	1-2502-02	バイアル O3-337-4	32,100	33,100
1248	1-2502-03	バイアル O3-337-15	31,600	32,500
1248	1-2502-04	バイアル O3-337-14	32,600	33,600
1251	3-5217-01	自動温調式蒸留装置EHP521-1ELC	362,000	385,000
1254	1-1848-01	ガス乾燥ジャー O9-204	18,700	19,300
1254	1-1848-02	ガス精製ジャー O9-206	34,700	35,700
1257	3-3347-01	TLCプレート1. 05715. 0001	18,000	18,200
1257	3-3347-02	TLCプレート1. 05729. 0001	27,200	27,500
1257	3-3347-03	TLCプレート1. 05714. 0001	38,300	38,800
1257	3-3347-04	TLCプレート1. 05808. 0001	11,400	11,500
1257	3-3347-05	TLCプレート1. 05719. 0001	36,700	37,100
1257	3-3347-06	TLCプレート1. 05789. 0001	9,200	9,300
1257	3-3347-07	TLCプレート1. 15327. 0001	29,300	29,700
1257	3-3347-08	TLCプレート1. 15341. 0001	40,200	40,700
1257	3-3347-09	TLCプレート1. 05554. 0001	13,800	14,000
1257	3-3347-10	TLCプレート1. 05570. 0001	14,000	14,200
1257	3-3347-11	TLCプレート1. 16834. 0001	9,600	9,700
1257	3-3347-13	TLCプレート1. 05562. 0001	18,600	18,800
1257	3-3347-14	TLCプレート1. 05735. 0001	13,700	13,900
1257	3-3347-15	TLCプレート1. 05750. 0001	8,700	8,800
1257	3-3347-16	TLCプレート1. 05749. 0001	32,300	32,700
1257	3-3348-01	プレート1. 13794. 0001	47,700	48,300
1257	3-3348-02	プレート1. 13792. 0001	51,200	51,800
1257	3-3348-03	プレート1. 13793. 0001	81,800	82,800
1257	3-3348-04	プレート1. 11845. 0001	42,600	43,100
1257	3-3348-05	プレート1. 11844. 0001	48,300	48,900
1257	3-3348-06	プレート1. 05582. 0001	26,800	27,100
1257	3-3348-07	プレート1. 11798. 0001	32,800	33,200
1257	3-3348-08	プレート1. 11846. 0001	53,100	53,700
1257	3-3348-09	プレート1. 05583. 0001	29,500	29,900
1258	3-3414-01	プレート*R*1. 05801. 0001	15,100	15,300
1258	3-3414-02	プレート*R*1. 05802. 0001	12,900	13,100
1258	3-3414-03	プレート*R*1. 05804. 0001	29,400	29,800
1258	3-3414-04	プレート*R*1. 05805. 0001	25,900	26,200
1259	1-5288-01	ナノセップ OD003C33	11,500	11,700
1259	1-5288-02	ナノセップ OD010C33	11,500	11,700
1259	1-5288-03	ナノセップ OD030C33	11,500	11,700
1259	1-5288-04	ナノセップ OD100C33	11,500	11,700
1259	1-5288-05	ナノセップ OD300C33	11,500	11,700
1259	1-5288-06	ナノセップ ODM02C33	11,500	11,700
1259	1-5288-07	ナノセップ ODM45C33	11,500	11,700
1259	1-5288-08	ナノセップ ODGHPC34	31,000	31,600
1260	1-1650-01	フィルターユニット UFC500308	6,800	6,900
1260	1-1650-02	フィルターユニット UFC500324	16,500	16,700
1260	1-1650-03	フィルターユニット UFC500396	49,000	49,600
1260	1-1650-04	フィルターユニット UFC5003BK	180,000	182,000
1260	1-1651-01	フィルターユニット UFC501008	6,800	6,900
1260	1-1651-02	フィルターユニット UFC501024	16,500	16,700
1260	1-1651-03	フィルターユニット UFC501096	49,000	49,600
1260	1-1651-04	フィルターユニット UFC5010BK	180,000	182,000
1260	1-1652-01	フィルターユニット UFC503008	6,800	6,900
1260	1-1652-02	フィルターユニット UFC503024	16,500	16,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1260	1-1652-03	フィルターユニット UFC503096	49,000	49,600
1260	1-1652-04	フィルターユニット UFC5030BK	180,000	182,000
1260	1-1653-01	フィルターユニット UFC505008	6,800	6,900
1260	1-1653-02	フィルターユニット UFC505024	16,500	16,700
1260	1-1653-03	フィルターユニット UFC505096	49,000	49,600
1260	1-1653-04	フィルターユニット UFC5050BK	180,000	182,000
1260	1-1654-01	フィルターユニット UFC510008	6,800	6,900
1260	1-1654-02	フィルターユニット UFC510024	16,500	16,700
1260	1-1654-03	フィルターユニット UFC510096	49,000	49,600
1260	1-1654-04	フィルターユニット UFC5100BK	180,000	182,000
1260	2-3072-01	ウルトラフリーMC UFC30VV00	40,000	40,500
1260	2-3072-02	ウルトラフリーMC UFC30GV00	40,000	40,500
1260	2-3072-03	ウルトラフリーMC UFC30HV00	40,000	40,500
1260	2-3072-04	ウルトラフリーMC UFC30DV00	40,000	40,500
1260	2-3072-05	ウルトラフリーMC UFC30SV00	40,000	40,500
1260	2-3072-11	ウルトラフリーCL UFC40VV25	23,000	23,300
1260	2-3072-12	ウルトラフリーCL UFC40GV25	23,000	23,300
1260	2-3072-13	ウルトラフリーCL UFC40HV25	23,000	23,300
1260	2-7112-04	アミコンウルトラ UFC8 010 08	12,000	12,100
1260	2-7112-05	アミコンウルトラ UFC8 010 24	29,000	29,300
1260	2-7112-06	アミコンウルトラ UFC8 010 96	86,000	87,000
1260	2-7112-07	アミコンウルトラ UFC8 030 08	12,000	12,100
1260	2-7112-08	アミコンウルトラ UFC8 030 24	29,000	29,300
1260	2-7112-09	アミコンウルトラ UFC8 030 96	86,000	87,000
1260	2-7112-10	アミコンウルトラ UFC8 050 08	12,000	12,100
1260	2-7112-11	アミコンウルトラ UFC8 050 24	29,000	29,300
1260	2-7112-12	アミコンウルトラ UFC8 050 96	86,000	87,000
1260	2-7112-13	アミコンウルトラ UFC8 100 08	12,000	12,100
1260	2-7112-14	アミコンウルトラ UFC8 100 24	29,000	29,300
1260	2-7112-15	アミコンウルトラ UFC8 100 96	86,000	87,000
1260	2-7112-19	アミコンウルトラ UFC9 010 08	17,000	17,200
1260	2-7112-20	アミコンウルトラ UFC9 010 24	41,000	41,500
1260	2-7112-21	アミコンウルトラ UFC9 010 96	120,000	121,000
1260	2-7112-22	アミコンウルトラ UFC9 030 08	17,000	17,200
1260	2-7112-23	アミコンウルトラ UFC9 030 24	41,000	41,500
1260	2-7112-24	アミコンウルトラ UFC9 030 96	120,000	121,000
1260	2-7112-25	アミコンウルトラ UFC9 050 08	17,000	17,200
1260	2-7112-26	アミコンウルトラ UFC9 050 24	41,000	41,500
1260	2-7112-27	アミコンウルトラ UFC9 050 96	120,000	121,000
1260	2-7112-28	アミコンウルトラ UFC9 100 08	17,000	17,200
1260	2-7112-29	アミコンウルトラ UFC9 100 24	41,000	41,500
1260	2-7112-30	アミコンウルトラ UFC9 100 96	120,000	121,000
1262	2-4170-01	透析チューブ 21-152-10	41,200	42,400
1262	2-4170-02	透析チューブ 21-152-9	43,700	45,000
1262	2-4170-03	透析チューブ 21-152-3	38,300	39,400
1262	2-4170-04	透析チューブ 21-152-4	38,300	39,400
1262	2-4170-05	透析チューブ 21-152-5	41,700	42,900
1262	2-4170-06	透析チューブ 21-152-6	51,100	52,600
1262	2-4170-07	透析チューブ 21-152-7	48,700	50,100
1262	2-4170-08	透析チューブ 21-152-18	44,700	46,000
1262	2-4170-09	透析チューブ 21-152-8	44,700	46,000
1262	2-4170-10	透析チューブ 21-152-17	60,600	62,400
1262	2-4170-11	透析チューブ 21-152-16	28,800	29,600
1262	2-4170-12	透析チューブ 21-152-15	29,900	30,700
1262	2-4170-13	透析チューブ 21-152-14	29,100	29,900
1264	1-7389-01	PH試験紙 SRタイプ、PH1-14	1,840	1,880
1264	1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1.0-11.0	2,000	2,500
1264	1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1.0-14.0	2,000	2,500
1264	1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5	2,000	2,500
1264	1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0	2,000	2,500
1264	1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.0-9.0	2,000	2,500
1264	1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0	2,000	2,500
1264	1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7	2,000	2,500
1264	1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0	2,000	2,500
1264	1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0	2,000	2,500
1264	1-8508-10	スタンダードpH試験紙12.0-14.0	2,000	2,500
1264	1-8508-11	スタンダードpH試験紙TRIBOX 3入	5,500	6,400
1264	1-8508-13	S・pH試験紙 0.5~5.5 詰替用	3,400	3,800
1264	1-8508-14	S・pH試験紙 4.0~7.0 詰替用	3,400	3,800
1264	1-8508-15	S・pH試験紙 5.5~9.0 詰替用	3,400	3,800
1264	1-8508-16	S・pH試験紙 6.4~8.0 詰替用	3,400	3,800
1264	1-8508-17	S・pH試験紙 7.2~9.7 詰替用	3,400	3,800
1264	1-8508-19	S・pH試験紙9.0~13.0 詰替用	3,400	3,800
1264	2-340-09	PH試験紙ディスベンサー PH1-11	4,390	4,480
1264	2-341-01	PH試験紙ストリップ CFO-14	4,390	4,480

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1264	2-341-02	PH試験紙ストリップ CS1-12	5,100	5,210
1264	2-341-03	PH試験紙ストリップ CS1.8-3.8	4,390	4,480
1264	2-341-04	PH試験紙ストリップ CS3.8-5.5	4,390	4,480
1264	2-341-05	PH試験紙ストリップ CS5.2-6.8	4,390	4,480
1264	2-341-06	PH試験紙ストリップ CS6.0-8.1	4,390	4,480
1264	2-341-07	PH試験紙ストリップ CS8.0-9.7	4,390	4,480
1264	2-341-08	PH試験紙ストリップCS9.5-12.0	4,390	4,480
1264	2-341-09	pH試験紙 ストリップ CF4.5~10	4,390	4,480
1264	2-345-01	ツーバンドPH試験紙 1.0-12.0	2,700	3,100
1264	2-345-02	ツーバンドPH試験紙 1.0-4.3	2,700	3,100
1264	2-345-03	ツーバンドPH試験紙 3.5-6.8	2,700	3,100
1264	2-345-04	ツーバンドPH試験紙 5.0-8.0	2,700	3,100
1264	2-345-05	ツーバンドPH試験紙 7.0-10.0	2,700	3,100
1264	2-345-06	ツーバンドPH試験紙 9.5-14.0	2,700	3,100
1264	2-345-07	ツーバンドPH試験紙 10巻入	24,000	26,000
1264	2-345-08	pH試験紙 1.0~12.0 詰替用	5,400	6,000
1264	2-346-01	スリーバンドPH試験紙 1-11	2,600	3,000
1264	2-346-02	スリーバンドPH試験紙 1-11Lタイプ	3,800	4,200
1264	2-346-03	スリーバンドpH試験紙 詰替用	5,200	5,800
1264	2-349-12	pH試験紙 1.0~11.0 詰替用	3,400	3,800
1264	2-349-13	pH試験紙 1.0~14.0 詰替用	3,400	3,800
1265	1-7384-01	リトマス試験紙 レッド	2,000	2,400
1265	1-7384-02	リトマス試験紙 ニュートラル	2,000	2,400
1265	1-7384-03	リトマス試験紙 レッド	2,000	2,400
1265	2-347-01	スティックPH試験紙 0-14 100入	2,500	2,900
1265	2-347-02	スティックPH試験紙 4.5-10.0	2,500	2,900
1265	2-347-03	スティックPH試験紙 3.6-6.1	2,500	2,900
1265	2-347-04	スティックPH試験紙 5.1-7.2	2,500	2,900
1265	2-347-05	スティックPH試験紙 6.0-7.7	2,500	2,900
1265	2-347-06	スティックPH試験紙 7.5-9.5	2,500	2,900
1265	2-347-07	スティックPH試験紙0~6.0 100入	2,500	2,900
1265	2-347-08	スティックPH試験紙 2~9 100入	2,500	2,900
1265	2-347-09	スティックPH試験紙 1.7~3.8	2,500	2,900
1265	2-347-10	スティックpH試験紙 7.0~14.0	2,500	2,900
1265	2-348-01	ストライプPH試験紙 1.0-12.0	3,200	3,600
1265	2-348-02	ストライプPH試験紙 0-1.8	2,900	3,300
1265	2-348-03	ストライプPH試験紙 1.8-3.8	2,900	3,300
1265	2-348-04	ストライプPH試験紙 3.8-5.5	2,900	3,300
1265	2-348-05	ストライプPH試験紙 4.0-9.0	2,900	3,300
1265	2-348-06	ストライプPH試験紙 5.2-6.8	2,900	3,300
1265	2-348-07	ストライプPH試験紙 6.0-8.1	2,900	3,300
1265	2-348-08	ストライプPH試験紙 7.2-8.8	2,900	3,300
1265	2-348-09	ストライプPH試験紙 8.0-9.7	2,900	3,300
1265	2-348-10	ストライプPH試験紙 9.5-12.0	2,900	3,300
1265	2-348-11	ストライプPH試験紙 12-14	2,900	3,300
1265	2-348-12	ストライプPH試験紙 2.8-4.6	2,900	3,300
1266	2-350-02	半定量イオン試験紙 鉄1000 100入	4,900	5,600
1266	2-350-03	半定量イオン試験紙 鉄100 100入	4,900	5,500
1266	2-350-04	半定量イオン試験紙 コバルト 100入	6,600	7,600
1266	2-350-05	半定量イオン試験紙 銅 100入	5,100	5,800
1266	2-350-06	半定量イオン試験紙 ニッケル 100入	6,000	6,800
1266	2-350-07	半定量イオン試験紙サルファイト 100入	5,400	6,200
1266	2-350-09	半定量イオン試験紙 スズ 100入	8,200	9,200
1266	2-350-10	半定量イオン試験紙 亜硝酸 100入	5,100	5,800
1266	2-350-11	半定量イオン試験紙パーオキシド 100入	5,100	5,800
1266	2-350-12	半定量イオン試験紙 硝酸 100入	5,700	6,500
1266	2-350-13	半定量イオン試験紙アスコルビン酸100入	6,300	7,100
1266	2-350-15	半定量イオン試験紙 カリウム 100入	9,300	10,500
1266	2-350-16	半定量イオン試験紙パーオキシド25	5,100	5,800
1266	2-350-17	半定量イオン試験紙 亜硝酸3000	5,500	6,400
1266	2-350-18	半定量イオン試験紙 パーオキシド1000	5,100	5,800
1266	2-350-19	半定量イオン試験紙銀 100入	5,100	5,800
1266	2-350-20	半定量イオン試験紙シアン化物 100入	12,500	13,800
1266	2-350-21	半定量イオン試験紙塩素 100入	5,800	6,400
1266	2-350-22	半定量イオン試験紙モリブデン 100入	14,000	15,500
1266	2-350-23	半定量イオン試験紙EDTA 100入	6,100	7,000
1266	2-350-24	半定量イオン試験紙ルブリカント 100入	7,100	8,000
1266	2-350-25	半定量イオン試験紙過酢酸50 100入	7,400	7,800
1266	2-350-26	半定量イオン試験紙過酢酸500 100入	7,400	8,200
1266	2-350-27	半定量イオン試験紙グルタルアルデヒド	8,400	9,500
1266	2-350-28	半定量イオン試験紙グルコース 100入	6,100	7,000
1266	2-350-29	半定量イオン試験紙活性酸素 100入	7,100	8,000
1267	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,100	9,200
1267	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 カルシウム	7,100	7,200
1267	1-6771-05	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,200	9,300

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1267	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,700	5,800
1267	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,700	5,800
1267	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	4,300	4,400
1267	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,100	10,200
1267	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,200	8,300
1267	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	10,700	10,800
1267	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	9,800	9,900
1267	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,300	7,400
1267	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,400	4,500
1267	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	8,300	8,400
1267	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度	4,300	4,400
1267	1-6771-22	エムクアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,400	4,500
1267	1-6771-23	エムクアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,400	4,500
1267	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	14,000	14,200
1267	1-7380-01	オイル試験紙	5,500	6,200
1271	2-5208-02	細胞培養用水H2OCC1006 6本入	26,800	27,200
1271	2-5208-04	細胞培養用水H2OCC0506 6本入	14,800	15,000
1271	2-5208-05	細胞培養用水H2OCC0106 6本入	9,200	9,300
1271	2-5209-01	分子生物学用水H2OMB1001 1本入	5,000	5,100
1271	2-5209-02	分子生物学用水H2OMB1006 6本入	26,800	27,200
1271	2-5209-04	分子生物学用水H2OMB0506 6本入	14,800	15,000
1271	2-5209-05	分子生物学用水H2OMB0106 6本入	12,600	12,800
1274	2-2034-01	抗神経マーカー抗体 TUJ	60,000	75,000
1274	2-2034-02	抗神経マーカー抗体 CAT	60,000	75,000
1274	2-2034-03	抗神経マーカー抗体 CNP	60,000	75,000
1274	2-2034-04	抗神経マーカー抗体 COR	60,000	75,000
1274	2-2034-05	抗神経マーカー抗体 GAD	60,000	75,000
1274	2-2034-06	抗神経マーカー抗体 GAP	60,000	75,000
1274	2-2034-07	抗神経マーカー抗体 GFAP	60,000	75,000
1274	2-2034-08	抗神経マーカー抗体 MAP	60,000	75,000
1274	2-2034-09	抗神経マーカー抗体 NES	60,000	75,000
1274	2-2034-10	抗神経マーカー抗体 NET	60,000	75,000
1274	2-2034-11	抗神経マーカー抗体 NFH	60,000	75,000
1274	2-2034-12	抗神経マーカー抗体 NFL	60,000	75,000
1274	2-2034-13	抗神経マーカー抗体 NFM	60,000	75,000
1274	2-2034-14	抗神経マーカー抗体 NSE	60,000	75,000
1274	2-2034-15	抗神経マーカー抗体 PER	60,000	75,000
1274	2-2034-17	抗神経マーカー抗体 PZO	60,000	75,000
1274	2-2034-18	抗神経マーカー抗体 STG	60,000	75,000
1274	2-2034-19	抗神経マーカー抗体 TAU	60,000	75,000
1274	2-2034-20	抗神経マーカー抗体 TYH	60,000	75,000
1274	2-2034-21	抗神経マーカー抗体 VIM	60,000	75,000
1274	2-2034-22	抗神経マーカー抗体 MBP	60,000	75,000
1275	3-4995-01	プロット検出試薬XLS3. 0100	48,500	39,800
1275	3-4995-11	プロット検出試薬XLS3. 0100×2	96,500	76,500
1275	3-4996-01	プロット検出試薬XLS075. 0100	34,500	33,800
1275	3-4996-11	試薬XLS075. 0100×2	68,500	65,000
1276	3-6265-03	PCR用試薬 HSMO201	35,400	31,900
1276	3-6265-04	PCR用試薬 HSMO205	142,000	126,800
1276	3-6265-05	PCR用試薬 HSMO301	35,400	31,900
1276	3-6265-06	PCR用試薬 HSMO305	142,000	126,800
1277	3-6252-01	リアルタイムPCR用試薬 QPP0101	23,100	20,900
1277	3-6252-02	リアルタイムPCR用試薬 QPP0105	97,600	87,300
1277	3-6252-03	リアルタイムPCR用試薬 QPP0201	23,100	20,900
1277	3-6252-04	リアルタイムPCR用試薬 QPP0205	97,600	87,300
1277	3-6252-05	リアルタイムPCR用試薬 QPP0301	23,100	20,900
1277	3-6252-06	リアルタイムPCR用試薬 QPP0305	97,600	87,300
1277	3-6253-01	リアルタイムPCR用試薬 QPD0101	16,300	14,900
1277	3-6253-02	リアルタイムPCR用試薬 QPD0105	74,000	67,000
1277	3-6253-03	リアルタイムPCR用試薬 QPD0201	16,300	14,900
1277	3-6253-04	リアルタイムPCR用試薬 QPD0205	74,000	67,000
1278	3-3454-01	分析用試薬A955-500	4,900	5,000
1278	3-3454-02	分析用試薬A955-1	6,730	6,800
1278	3-3454-03	分析用試薬A955-212	11,200	11,400
1278	3-3454-04	分析用試薬A955-4	15,900	16,100
1278	3-3456-01	調整済分析用試薬LS118-500	4,080	4,100
1278	3-3456-02	調整済分析用試薬LS118-1	4,590	4,700
1278	3-3456-03	調整済分析用試薬LS118-212	6,630	6,700
1278	3-3456-04	調整済分析用試薬LS118-4	7,960	8,100
1278	3-3460-01	分析用試薬A456-500	3,570	3,600
1278	3-3460-02	分析用試薬A456-1	3,880	3,900
1278	3-3460-03	分析用試薬A456-212	5,920	6,000
1278	3-3460-04	分析用試薬A456-4	7,140	7,200
1278	3-3461-01	分析用試薬A461-500	3,880	3,900
1278	3-3461-02	分析用試薬A461-1	5,100	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1278	3-3461-03	分析用試薬A461-212	7,140	7,200
1278	3-3461-04	分析用試薬A461-4	10,100	10,300
1278	3-3462-01	分析用試薬W6-500	3,570	3,600
1278	3-3462-02	分析用試薬W6-1	3,770	3,800
1278	3-3462-03	分析用試薬W6-212	4,280	4,300
1278	3-3462-04	分析用試薬W6-4	4,900	5,000
1278	3-3463-01	調整済分析用試薬LS119-500	4,080	4,100
1278	3-3463-02	調整済分析用試薬LS119-1	4,590	4,700
1278	3-3463-03	調整済分析用試薬LS119-212	6,630	6,700
1278	3-3463-04	調整済分析用試薬LS119-4	6,940	7,000
1278	3-3464-01	調整済分析用試薬LS120-500	4,900	5,000
1278	3-3464-02	調整済分析用試薬LS120-1	6,940	7,000
1278	3-3464-03	調整済分析用試薬LS120-212	12,800	13,000
1278	3-3464-04	調整済分析用試薬LS120-4	17,300	17,600
1278	3-3465-01	調整済分析用試薬LS121-500	4,080	4,100
1278	3-3465-02	調整済分析用試薬LS121-1	7,140	7,200
1278	3-3465-03	調整済分析用試薬LS121-212	12,200	12,400
1278	3-3465-04	調整済分析用試薬LS121-4	17,900	18,200
1278	3-3613-01	分析用試薬A998-4	10,600	10,800
1278	3-3613-02	分析用試薬A452-4	3,370	3,400
1278	3-3613-03	分析用試薬W5-4	3,370	3,400
1278	3-3613-04	分析用試薬T425-4	14,100	14,300
1278	3-3613-05	分析用試薬H302-4	4,900	5,000
1278	3-3613-06	分析用試薬H350-4	11,200	11,400
1278	3-3613-07	分析用試薬C620-4	10,000	10,200
1278	3-3613-08	分析用試薬E195-4	7,650	7,800
1278	3-3613-09	分析用試薬T290-4	6,120	6,200
1278	3-3613-10	分析用試薬C607-4	9,790	9,900
1278	3-3613-11	分析用試薬A949-4	6,630	6,700
1278	3-3613-12	分析用試薬D143-4	8,160	8,300
1278	3-3613-13	分析用試薬A383-4	15,300	15,500
1278	3-3613-14	分析用試薬O296-4	14,300	14,500
1278	3-3613-15	分析用試薬E127-4	11,200	11,400
1286	1-8810-01	テフロンシャフト 2227-0020	48,880	50,400
1286	5-048-01	ナルゲン薬品瓶 8250 10L	11,100	11,400
1286	5-048-02	ナルゲン薬品瓶 8250 20L	18,740	19,300
1286	5-048-03	ナルゲン薬品瓶 8250 50L	32,760	33,700
1286	5-050-01	ナルゲン活栓付丸型瓶2319 10L	22,260	23,400
1286	5-050-02	ナルゲン活栓付丸型瓶2319 20L	27,680	29,100
1286	5-050-03	ナルゲン活栓付丸型瓶2319 50L	48,620	51,100
1286	5-056-01	ナルゲン活栓付角型瓶2321 2/9	22,390	23,500
1286	5-056-02	ナルゲン活栓付角型瓶2321 5/20	27,910	29,300
1287	1-1485-01	スクリュキャップ2162-0531JP	5,100	5,300
1287	1-1485-02	スクリュキャップ2162-0830JP	5,740	6,000
1287	1-1485-03	スクリュキャップ2162-0831JP	5,740	6,000
1287	1-7347-01	強化瓶 PP製 2126-0250 6個	22,980	23,600
1287	1-7347-02	強化瓶 PP製 2126-1000 6個	32,640	33,600
1287	1-7347-03	強化瓶 PP製 2126-2000 2個	13,000	13,400
1287	1-7347-04	強化瓶 PP製 2126-4000	9,890	10,200
1287	1-7347-05	強化瓶 PP製 2126-5000	14,330	14,800
1287	1-7347-06	強化瓶 PP製 2226-0020	29,600	30,500
1287	1-7347-07	強化瓶 PP製 2226-0050	41,500	42,800
1290	1-2686-01	広口試薬ボトル2104-0001JP	2,640	2,800
1290	1-2686-02	広口試薬ボトル2104-0002JP	3,000	3,100
1290	1-2686-03	広口試薬ボトル2104-0004JP	3,840	4,100
1290	1-2686-04	広口試薬ボトル2104-0008JP	5,040	5,300
1290	1-2686-05	広口試薬ボトル2104-0016	8,400	8,900
1290	1-2686-06	広口試薬ボトル2104-0032	5,520	5,800
1290	1-2687-01	広口褐色試薬ボトル2106-0001JP	5,400	5,600
1290	1-2687-02	広口褐色試薬ボトル2106-0002JP	5,520	5,800
1290	1-2687-03	広口褐色試薬ボトル2106-0004JP	6,360	6,700
1290	1-2687-04	広口褐色試薬ボトル2106-0008JP	9,120	9,600
1290	1-2687-05	広口褐色試薬ボトル2106-0016	12,000	12,600
1290	1-2687-06	広口褐色試薬ボトル2106-0032	10,620	11,200
1290	1-2687-07	広口試薬ボトル2256-7020	11,800	12,200
1290	1-2688-01	細口試薬ボトル2002-9125JP	1,800	1,900
1290	1-2688-02	細口試薬ボトル2002-9025JP	1,800	1,900
1290	1-2688-03	細口試薬ボトル2002-9050JP	1,920	2,000
1290	1-2688-04	細口試薬ボトル2002-0001JP	2,280	2,400
1290	1-2688-05	細口試薬ボトル2002-0002JP	2,520	2,600
1290	1-2688-06	細口試薬ボトル2002-0004JP	2,880	3,000
1290	1-2688-07	細口試薬ボトル2002-0008JP	4,200	4,400
1290	1-2688-08	細口試薬ボトル2002-0016	6,120	6,500
1290	1-2688-09	細口試薬ボトル2002-0032	4,860	5,100
1290	1-2689-01	細口褐色試薬ボトル2004-9125JP	2,880	3,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1290	1-2689-02	細口褐色試薬ボトル2004-9025JP	2,760	2,900
1290	1-2689-03	細口褐色試薬ボトル2004-9050JP	2,760	2,900
1290	1-2689-04	細口褐色試薬ボトル2004-0001JP	3,480	3,600
1290	1-2689-05	細口褐色試薬ボトル2004-0002JP	3,480	3,600
1290	1-2689-06	細口褐色試薬ボトル2004-0004JP	4,560	4,800
1290	1-2689-07	細口褐色試薬ボトル2004-0008JP	6,360	6,700
1290	1-2689-08	細口褐色試薬ボトル2004-0016	9,120	9,600
1290	1-2689-09	細口褐色試薬ボトル2004-0032	7,800	8,200
1293	4-5316-02	試料保存容器 11-848	25,000	25,700
1293	4-5316-03	試料保存容器 11-848-2	13,500	13,900
1293	4-5316-04	試料保存容器 11-848-3	11,600	11,900
1293	4-5316-05	試料保存容器 11-848-4	15,300	15,700
1293	4-5316-06	試料保存容器 11-848-5	25,300	26,000
1293	4-5316-07	試料保存容器 11-848-6	18,900	19,400
1293	4-5316-08	試料保存容器 11-848-7	11,400	11,700
1293	4-5316-09	試料保存容器 11-848-8	8,080	8,320
1314	1-6487-01	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020	28,940	30,400
1314	1-6487-02	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050	34,960	36,700
1314	4-4012-01	フッ素加工広口試薬瓶2197-0004	500	533
1314	4-4012-02	フッ素加工広口試薬瓶2197-0008	740	783
1314	4-4012-03	フッ素加工広口試薬瓶2197-0016	990	1,042
1314	4-4012-04	フッ素加工広口試薬瓶 2197-0032	1,830	1,917
1314	4-4012-05	フッ素加工大型試薬瓶 2124-0005	3,790	4,000
1314	4-5647-04	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0005	3,950	4,200
1314	4-5647-05	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010	5,450	5,700
1314	4-5647-11	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0008	530	558
1314	4-5647-12	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0016	740	783
1314	4-5647-13	フッ素加工細口試薬瓶 2097-0032	1,290	1,350
1314	4-5648-01	フッ素加工大型瓶20970020 10L	13,120	13,500
1314	4-5648-02	フッ素加工大型瓶20970050 20L	17,640	18,200
1317	1-7904-01	大型透明丸型瓶 2251-0020	18,520	19,100
1317	1-7904-02	大型透明丸型瓶 2251-0050	26,360	27,200
1318	1-7903-01	活栓 6422-0010	4,870	5,100
1318	1-7903-02	活栓 6432-0010	10,040	10,500
1318	5-058-01	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 9L	27,780	29,200
1318	5-058-02	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 20L	37,040	38,900
1320	2-8238-01	広口円筒容器 2117-0060	2,600	2,700
1320	2-8238-02	広口円筒容器 2117-0125	4,440	4,700
1320	2-8238-03	広口円筒容器 2117-0250	5,160	5,400
1320	2-8238-04	広口円筒容器 2117-0500	8,160	8,600
1320	2-8238-05	広口円筒容器 2117-1000	10,000	10,500
1338	3-5194-01	コーティング洗浄瓶2421-0500JP	3,240	3,400
1338	4-3039-02	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0502	1,100	1,160
1338	4-3039-03	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0503	1,100	1,160
1338	4-3039-04	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0504	1,100	1,160
1338	4-3039-05	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0505	1,100	1,160
1338	4-3039-06	薬品識別安全洗浄瓶 2425-0501	1,100	1,160
1351	1-1843-11	アンバーガロン瓶13-757-203	9,180	9,460
1351	1-1843-13	アンバーガロン瓶13-757-206	16,900	17,400
1351	1-1843-14	アンバーガロン瓶13-757-207	9,480	9,760
1352	1-7405-11	ねじ口瓶用キャップ BL61002	340	400
1374	1-9752-01	運搬バット HF-720	15,200	16,200
1374	1-9752-02	運搬バット HF-721	18,400	19,800
1374	1-9752-03	運搬バット HF-722	19,500	21,000
1374	1-9752-04	運搬バット HF-720-P 水切タイプ	18,500	19,600
1374	1-9752-05	運搬バット HF-721-P 水切タイプ	21,500	23,200
1374	1-9752-06	運搬バット HF-722-P 水切タイプ	22,500	24,300
1374	1-9752-11	運搬バット HF-723 フタ	4,500	4,900
1390	4-5627-01	角型バック式タンク 10型	6,400	6,500
1390	4-5627-02	角型バック式タンク 12型	7,200	7,300
1390	4-5627-03	角型バック式タンク 13型	8,300	8,400
1390	4-5627-10	角型バック式タンク 27型	32,500	33,000
1390	4-5627-12	角型バック式タンク 33型	59,000	60,000
1390	4-5627-13	角型バック式タンク 36型	71,000	72,000
1391	2-8255-01	ステンレスボトル PSW-12 2L	26,000	42,000
1391	2-8255-02	ステンレスボトル PSW-16 5L	32,000	48,000
1391	2-8255-03	ステンレスボトル PSW-21 10L	36,300	54,000
1412	1-1857-01	円筒型タンク 11100-0005	14,380	14,800
1412	1-1857-02	円筒型タンク 11100-0007	18,800	19,400
1412	1-1857-03	円筒型タンク 11100-0010	18,900	19,500
1412	1-1857-04	円筒型タンク 11100-0015	24,260	25,000
1412	1-1857-05	円筒型タンク 11100-0030	44,100	45,400
1439	6-160-01	スキーブ梨型分液ロート4300-0125	11,400	11,700
1439	6-160-02	スキーブ梨型分液ロート4300-0250	11,600	11,900
1439	6-160-03	スキーブ梨型分液ロート4300-0500	12,600	13,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1439	6-160-04	スキーブ梨型分液ロート4300-1000	15,800	16,300
1439	7-189-04	FEP分液ロート 500mL	27,300	28,200
1441	1-6495-21	PPろ過フラスコ DS4101-1000	4,440	4,570
1441	1-6495-22	PPろ過フラスコ DS4101-0500	2,800	2,880
1458	5-4020-01	把手付ビーカー 1511-1000	41,900	43,000
1458	5-4020-02	把手付ビーカー 1511-3000	58,400	60,000
1464	6-241-10	メスフラスコ 茶 1000ml シバタ	10,600	7,460
1467	6-246-01	ナルゲンメスフラスコ 4000-0050	3,760	3,880
1467	6-246-02	ナルゲンメスフラスコ 4000-0100	4,000	4,120
1467	6-246-03	ナルゲンメスフラスコ 4000-0250	5,040	5,190
1467	6-246-04	ナルゲンメスフラスコ 4000-0500	6,020	6,200
1467	6-246-05	ナルゲンメスフラスコ 4000-1000	7,700	7,930
1467	6-246-06	ナルゲンメスフラスコ 4000-0200	4,600	4,740
1484	5-5353-01	ディスボビペット 13-678-27A	25,500	26,200
1484	5-5353-02	ディスボビペット 13-678-27B	40,500	41,700
1484	5-5353-03	ディスボビペット 13-678-27C	39,800	40,900
1484	5-5353-04	ディスボビペット 13-678-27D	24,200	24,900
1484	5-5353-05	ディスボビペット 13-678-27E	31,100	32,000
1484	5-5353-06	ディスボビペット 13-678-27F	34,900	35,900
1484	5-5353-07	ディスボビペット 13-678-36A	29,100	29,900
1484	5-5353-08	ディスボビペット 13-678-36B	17,400	17,900
1484	5-5353-09	ディスボビペット 13-678-36C	28,700	29,500
1484	5-5353-10	ディスボビペット 13-678-36D	47,100	48,500
1484	5-5353-11	ディスボビペット 13-678-36E	50,600	52,100
1484	5-5354-02	ビペット(1本包装)13-676-10G	34,900	35,900
1484	5-5354-03	ビペット(1本包装)13-675-3C	20,800	21,400
1484	5-5354-04	ビペット(1本包装)13-676-10H	10,700	11,000
1484	5-5354-05	ビペット(1本包装)13-676-10J	11,000	11,300
1484	5-5354-06	ビペット(1本包装)13-676-10K	25,900	26,600
1484	5-5354-07	ビペット(1本包装)13-676-10R	38,600	39,700
1484	5-5354-12	ビペット 13-676-10B	33,800	34,800
1484	5-5354-13	ビペット 13-675-2C	21,700	22,300
1484	5-5354-14	ビペット 13-676-10C	26,400	27,100
1484	5-5354-15	ビペット 13-676-10F	27,500	28,300
1484	5-5354-16	ビペット 13-676-10M	25,900	26,600
1484	5-5354-17	ビペット 13-676-10Q	41,600	42,800
1487	5-5351-01	バスツールビペット 13-678-20A	7,100	7,200
1487	5-5351-02	バスツールビペット 13-678-20C	7,780	7,900
1487	5-5351-03	バスツールビペット 13-678-8A	10,600	10,700
1487	5-5351-04	バスツールビペット 13-678-8B	12,400	12,500
1487	5-5352-01	バスツールビペット 22-230-482	10,700	11,000
1487	5-5352-02	バスツールビペット 22-230-490	14,800	15,200
1492	5-5350-01	ガラスチューブ14961-25	7,880	7,920
1492	5-5350-02	ガラスチューブ14961-26	8,900	8,940
1492	5-5350-08	ガラスチューブ14961-33	22,100	22,200
1492	5-5350-09	ガラスチューブ14961-34	40,500	40,700
1504	2-468-01	ナルゲン梨型沈澱管3118-0010	11,600	12,000
1504	2-468-02	ナルゲン梨型沈澱管3118-0028	12,700	13,000
1504	2-468-03	ナルゲン梨型沈澱管3118-0030	12,700	13,000
1504	2-468-04	ナルゲン梨型沈澱管3118-0050	14,600	15,000
1504	2-468-05	ナルゲン梨型沈澱管3118-0085	16,400	16,900
1504	2-468-11	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0010	15,800	16,300
1504	2-468-12	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0016	20,000	20,600
1504	2-468-13	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0030	25,500	26,300
1504	2-468-14	ナルゲン梨型沈澱管 3138-0050	27,800	28,600
1504	2-469-01	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-10	9,200	9,500
1504	2-469-02	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-28	11,000	11,400
1504	2-469-03	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-30	11,000	11,400
1504	2-469-04	ナルゲン梨型ネジ蓋沈澱管3119-50	13,400	13,800
1504	2-469-11	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0010	15,600	16,000
1504	2-469-12	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0016	18,900	19,500
1504	2-469-13	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0030	24,200	25,000
1504	2-469-14	ナルゲン梨型蓋付沈澱管3139-0050	27,300	28,200
1504	2-5476-09	遠沈管 347759 80個×6入	62,400	64,300
1505	2-5362-01	プラスチックチューブ 05-539-5	28,300	29,100
1505	2-5362-02	プラスチックチューブ 05-539-12	28,300	29,100
1505	2-5362-03	プラスチックチューブ 05-539-1	27,300	28,100
1505	2-5362-07	プラスチックチューブ 05-539-6	32,000	32,900
1505	2-5362-08	プラスチックチューブ 05-539-7	31,400	32,300
1505	2-5362-09	プラスチックチューブ 05-539-8	32,000	32,900
1505	2-5362-10	プラスチックチューブ 05-539-9	24,700	25,400
1505	2-5362-11	プラスチックチューブ 05-539-10	35,700	36,800
1506	1-5545-01	遠心瓶3140-0250JP	14,960	15,400
1506	1-5545-02	遠心瓶3140-0500JP	18,560	19,100
1506	1-5545-03	遠心瓶3140-1006	35,800	36,900

■研究用総合機器カタログ2017／サンクアスト産業用研究機器カタログ2017

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1506	1-5589-01	遠心瓶3141-0250JP	13,440	13,800
1506	1-5589-02	遠心瓶3141-0500JP	17,680	18,200
1506	1-5589-03	遠心瓶3141-1006	28,600	29,500
1506	1-7348-01	遠心瓶 3120-0250	6,480	6,700
1506	1-7348-02	遠心瓶 3120-0500	7,680	7,900
1506	1-7348-03	遠心瓶 3120-9500	7,200	7,400
1506	1-7348-04	遠心瓶 3120-1010	14,960	15,400
1506	1-7348-05	遠心瓶 3120-1000	14,560	15,000
1506	1-7907-01	オークリッジ遠心管 3114-0010	8,100	8,360
1506	1-7907-02	オークリッジ遠心管 3114-0030	11,600	12,000
1506	1-7907-03	オークリッジ遠心管 3114-0050	14,000	14,400
1506	1-8777-01	遠心瓶 3127-0250	19,100	19,700
1511	6-313-01	アンワイヤー試験管立 5970-0013	3,560	3,670
1511	6-313-02	アンワイヤー試験管立 5970-0113	3,560	3,670
1511	6-313-03	アンワイヤー試験管立 5970-0213	3,560	3,670
1511	6-313-04	アンワイヤー試験管立 5970-0313	3,560	3,670
1511	6-313-05	アンワイヤー試験管立 5970-0413	3,560	3,670
1511	6-313-06	アンワイヤー試験管立 5970-0016	3,560	3,670
1511	6-313-07	アンワイヤー試験管立 5970-0116	3,560	3,670
1511	6-313-08	アンワイヤー試験管立 5970-0216	3,560	3,670
1511	6-313-09	アンワイヤー試験管立 5970-0316	3,560	3,670
1511	6-313-10	アンワイヤー試験管立 5970-0416	3,560	3,670
1511	6-313-11	アンワイヤー試験管立 5970-0020	3,560	3,670
1511	6-313-12	アンワイヤー試験管立 5970-0025	3,800	3,900
1511	6-313-13	アンワイヤー試験管立 5970-0030	3,800	3,900
1511	6-313-14	アンワイヤー試験管立 5970-0513	3,560	3,670
1511	6-313-15	アンワイヤー試験管立 5970-0516	3,560	3,670
1518	6-325-01	マイクロ秤量皿ポート 35×10 5入	20,000	21,500
1518	6-325-02	マイクロ秤量皿ポート 40×15 5入	21,500	23,000
1518	6-325-03	マイクロ秤量皿ポート 45×20 5入	24,000	26,000
1518	6-325-04	マイクロ秤量皿ポート 55×25 5入	25,500	27,500
1518	6-325-05	マイクロ秤量皿ポート 68×32 5入	27,000	29,500
1518	6-325-06	マイクロ秤量皿ポート 5点セット	28,000	30,500
1546	6-413-11	チェーンクランプ 02-214-149	11,200	11,500
1549	1-7936-01	標準ムッフ 05-754Q	2,660	2,740
1563	2-4790-01	マイクロスパチュラ 21-401-25A	1,380	1,420
1563	2-4790-02	マイクロスパチュラ 21-401-25B	1,280	1,320
1563	2-4791-01	マイクロスパチュラ 21-401-10	860	880
1563	2-4792-01	スパチュラ 14-373	1,480	1,520
1563	2-4792-02	スパチュラ 14-373-25A	3,740	3,860
1563	2-4792-03	スパチュラ 14-373-25B	4,960	5,100
1566	6-528-01	軟コウヘラ 特大 32X150	650	800
1566	6-528-02	軟コウヘラ 大 30X135	590	700
1566	6-528-03	軟コウヘラ 中 25X120	540	650
1566	6-528-04	軟コウヘラ 小 25×105	470	550
1566	6-528-07	軟膏ヘラ 8インチ 32×205	760	900
1566	6-528-08	軟膏ヘラ 7インチ 32×175	690	850
1567	6-539-07	安全硝子管切り器 5〜φ20mmまで可能	3,680	3,800
1567	6-539-11	安全硝子管切り器11-345(替刀)	5,020	5,180
1569	6-790-01	ポリカ万能スコップ 602 大	2,150	2,300
1569	6-790-02	ポリカ万能スコップ 603 中	1,950	2,100
1569	6-790-03	ポリカ万能スコップ 604 小	1,150	1,300
1570	6-521-01	大型スコップ C2型	14,300	14,800
1570	6-521-02	大型スコップ A8型	19,250	19,850
1571	5-5356-01	ポリエチレンひしゃく 14-242-20	1,640	1,680
1571	5-5356-02	ポリエチレンひしゃく 14-242-25	1,840	1,900
1571	5-5356-03	ポリエチレンひしゃく 14-242-30	2,040	2,100
1571	5-5356-05	ポリエチレンひしゃく 14-242-40	2,560	2,640
1571	5-5356-06	ポリエチレンひしゃく 14-242-45	5,620	5,780
1572	6-451-01	ジャンボトング 15-207	8,360	8,780
1572	6-451-02	ピーカー用トング 02-620	7,040	7,260
1591	1-9861-01	ニッケル製のつぼ13-812-126本体	4,900	5,040
1591	1-9861-02	ニッケル製のつぼ13-812-127本体	5,640	5,800
1591	1-9861-03	ニッケル製のつぼ13-812-128本体	7,660	7,880
1591	1-9861-04	ニッケル製のつぼ13-812-129本体	9,240	9,520
1591	1-9861-05	ニッケル製のつぼ13-812-130本体	11,400	11,700
1591	1-9862-01	ニッケル製のつぼ13-812-132フタ	2,440	2,520
1591	1-9862-02	ニッケル製のつぼ13-812-133フタ	2,860	2,940
1591	1-9862-03	ニッケル製のつぼ13-812-134フタ	3,260	3,360
1591	1-9862-04	ニッケル製のつぼ13-812-135フタ	3,780	3,900
1591	1-9862-05	ニッケル製のつぼ13-812-136フタ	5,000	5,160
1629	1-7377-02	チューブコネクター-VLI12126	1,700	1,800
1629	1-7377-05	チューブコネクター-VLI10126	1,700	1,800
1629	1-7377-06	チューブコネクター-VLI10166	1,800	1,900
1629	1-7377-07	チューブコネクター-VLI12186	1,200	1,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1629	1-7377-08	チューブコネクター-VLL106	1,800	1,900
1629	1-7377-09	チューブコネクター-VLL126	1,900	2,000
1629	1-7377-11	チューブコネクター-VLL186	1,300	1,400
1629	1-7377-13	チューブコネクター-VLT126	2,300	2,500
1629	1-7377-14	チューブコネクター-VLI166	1,400	1,500
1629	1-7377-29	チューブコネクター VLI06126	1,700	1,800
1629	1-7377-30	チューブコネクター VLI06166	1,800	1,900
1633	2-7754-01	超小型カップリング SNS2D1702	1,690	2,050
1633	2-7754-02	超小型カップリング SNS2D1704	1,680	2,050
1633	2-7754-03	超小型カップリング SNS2D2202	1,620	1,990
1633	2-7754-04	超小型カップリング SNS2D2204	1,630	1,990
1636	1-1886-01	ルアーストップコック VXB1050	1,500	1,600
1636	1-1886-02	ルアーストップコック VXB1055	1,500	1,600
1636	1-1886-03	ルアーストップコック VXB1062	1,500	1,600
1636	1-1886-04	ルアーストップコック VXB1079	1,500	1,600
1638	1-1768-03	LOK継手 VUWT-3. 2	2,690	2,900
1647	3-5147-01	銅メッシュ #2. 5-φ1. 1	19,600	21,100
1647	3-5147-02	銅メッシュ #4-φ0. 8	18,900	20,400
1647	3-5147-03	銅メッシュ #8-φ0. 55	20,000	21,500
1647	3-5147-04	銅メッシュ #10-φ0. 45	18,700	20,300
1647	3-5147-05	銅メッシュ #10-φ0. 55	19,600	21,100
1647	3-5147-06	銅メッシュ #12-φ0. 45	21,800	23,300
1647	3-5147-07	銅メッシュ #14-φ0. 28	13,300	14,800
1647	3-5147-08	銅メッシュ #16-φ0. 2	14,700	16,200
1647	3-5147-09	銅メッシュ #16-φ0. 25	14,700	16,200
1647	3-5147-10	銅メッシュ #16-φ0. 28	16,000	17,500
1647	3-5147-11	銅メッシュ #16-φ0. 35	18,700	20,200
1647	3-5147-12	銅メッシュ #16-φ0. 45	21,100	22,600
1647	3-5147-13	銅メッシュ #20-φ0. 28	16,900	18,400
1647	3-5147-14	銅メッシュ #20-φ0. 37	18,200	19,700
1647	3-5147-15	銅メッシュ #24-φ0. 28	21,300	22,800
1647	3-5147-16	銅メッシュ #40-φ0. 19	20,000	21,500
1647	3-5147-17	銅メッシュ #40-φ0. 2	17,300	18,800
1647	3-5147-18	銅メッシュ #40-φ0. 22	19,600	21,100
1647	3-5147-19	銅メッシュ #40-φ0. 23	18,900	20,400
1647	3-5147-20	銅メッシュ #50-φ0. 16	16,000	17,500
1647	3-5147-21	銅メッシュ #50-φ0. 18	19,600	21,100
1647	3-5147-22	銅メッシュ #60-φ0. 14	16,700	18,200
1647	3-5147-23	銅メッシュ #60-φ0. 21	20,400	21,900
1647	3-5147-24	銅メッシュ #80-φ0. 14	17,800	19,300
1647	3-5147-25	銅メッシュ #100-φ0. 11	16,900	18,400
1647	3-5147-26	銅メッシュ #120-φ0. 08	18,900	20,400
1647	3-5147-27	銅メッシュ #200-φ0. 05	31,100	32,600
1680	1-4913-01	綿球NO. 10	2,000	550
1680	1-4913-02	綿球NO. 20	2,000	550
1680	1-4913-03	綿球NO. 30	2,000	550
1708	3-5193-01	凍結保存用丸ラベル 15-920-C	28,800	29,000
1717	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	14,200	14,400
1738	6-724-01	ベンチコート 460×570mm 50入	12,300	12,550
1738	6-724-02	ベンチコート 460×50m	21,800	22,300
1738	6-724-03	ベンチコート 920×50m	41,100	42,000
1758	5-5355-01	滅菌サンプルバッグ 14-955-175	12,300	12,600
1758	5-5355-02	滅菌サンプルバッグ 14-955-176	12,800	13,100
1758	5-5355-03	滅菌サンプルバッグ 14-955-177	16,100	16,500
1758	5-5355-04	滅菌サンプルバッグ 14-955-178	20,000	20,600
1758	5-5355-06	滅菌サンプルバッグ 14-955-180	20,400	21,000
1758	5-5355-07	滅菌サンプルバッグ 14-955-181	27,600	28,400
1758	5-5355-08	滅菌サンプルバッグ 14-955-182	13,300	13,600
1758	5-5355-09	滅菌サンプルバッグ 14-955-183	13,900	14,300
1758	5-5355-10	滅菌サンプルバッグ 14-955-184	17,200	17,700
1758	5-5355-11	滅菌サンプルバッグ 14-955-185	21,200	21,800
1770	3-6930-01	ストップウォッチ121. 0117-00	17,500	19,300
1770	3-6930-02	ストップウォッチ121. 0417-00	17,500	19,300
1770	3-6930-03	ストップウォッチ121. 0217-00	17,500	19,300
1770	3-6930-04	ストップウォッチ121. 0317-00	17,500	19,300
1770	6-9198-01	ストップウォッチ 121. 1515-00	23,700	26,000
1771	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	21,200	23,400
1771	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	22,500	24,800
1784	2-9778-01	ガラス管カッター-GTCM-030-001	2,400	2,600
1823	2-9657-01	2槽式小型洗濯機AHB-02	15,500	17,000
1834	3-4800-01	ハンドドライヤー-73032SBM	492,000	298,500
1839	7-5328-05	洗浄用ブラシ 03-572-5 12本入	7,040	7,260
1839	7-5328-06	洗浄用ブラシ 03-578 12本入	7,140	7,360
1839	7-5328-11	洗浄用ブラシ 03-570A	840	860
1839	7-5328-12	洗浄用ブラシ 03-570B	880	900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1839	7-5328-13	洗浄用ブラシ 03-570C	940	960
1839	7-5328-14	洗浄用ブラシ 03-571-5	1,220	1,260
1874	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,480	3,580
1874	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,080	5,240
1874	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,680	8,940
1874	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,400	11,700
1874	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,200	11,500
1874	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,400	11,700
1879	7-5324-01	オートクレープバッグ 01-814A	11,900	12,200
1879	7-5324-02	オートクレープバッグ 01-814B	18,400	18,900
1879	7-5324-03	オートクレープバッグ 01-814C	33,900	34,900
1879	7-5324-04	オートクレープバッグ 01-814D	34,200	35,200
1898	2-3573-01	泡洗浄器 FM10	11,000	9,800
1902	7-1025-01	ガラス ディスポボックス A 6個入	9,260	9,540
1902	7-1025-02	ガラス ディスポボックス B 6個入	7,520	7,740
1957	8-1036-01	ディスポフェイスシールド 17-310	11,200	11,500
1960	8-1027-01	ダブルマトリックス保護面 17-243B	8,560	8,820
1960	8-1027-02	ダブルマトリックス保護面 17-244	2,460	2,540
1961	6-723-02	レンズクリーニングテッシュ100×150	10,500	10,710
1961	6-723-03	レンズクリーニングテッシュ200×300	3,880	3,960
1961	6-723-04	レンズクリーニングテッシュ460×570	33,300	34,000
1967	8-5350-01	トライデント天然ゴム手袋 285 L	3,700	4,300
1980	6-993-01	クリーンノールケミック L	960	1,100
1980	6-993-02	クリーンノールケミック M	960	1,100
1980	6-993-03	クリーンノールケミック S	960	1,100
1980	8-5348-01	ウルトラニトリル手袋 492-L	1,150	1,350
1980	8-5348-02	ウルトラニトリル手袋 492-M	1,150	1,350
1980	8-5348-03	ウルトラニトリル手袋 492-S	1,150	1,350
1981	6-923-01	ダイロブ手袋 NO. 223 LW	1,800	2,100
1981	6-923-02	ダイロブ手袋 NO. 223 L	1,800	2,100
1981	6-923-03	ダイロブ手袋 NO. 223 S	1,800	2,100
1981	6-923-04	ダイロブ手袋 No.223LL	1,900	2,100
1981	6-923-05	ダイロブ手袋 No.223M	1,900	2,100
1983	8-5347-01	ネオブレん手袋テクニク 420L	1,050	1,300
1983	8-5347-02	ネオブレん手袋テクニク 420M	1,050	1,300
1991	1-7970-01	耐寒用手袋 TS-EBSWP	30,000	25,000
1991	1-7970-02	耐寒用手袋 TS-EBMWP	30,000	25,000
1991	1-9806-01	耐寒用手袋 TS-WRSWP Sサイズ	22,500	19,000
1991	1-9806-02	耐寒用手袋 TS-WRMWP Mサイズ	22,500	19,000
1991	1-9807-01	耐寒用手袋 TS-MASWP Sサイズ	24,000	20,500
1991	1-9807-02	耐寒用手袋 TS-MAMWP Mサイズ	24,000	20,500
1991	8-1024-01	低温手袋 M 生活防水タイプ 343mm	19,000	16,500
1991	8-1024-02	低温手袋 L 生活防水タイプ 367mm	19,000	16,500
1991	8-1024-03	低温手袋 S 生活防水タイプ 343mm	19,000	16,500
1991	8-1025-01	低温手袋 12インチ S 生活防水タイプ	18,000	15,500
1991	8-1025-02	低温手袋 12インチ M 生活防水タイプ	18,000	15,500
1991	8-1025-03	低温手袋 12インチ L 生活防水タイプ	18,000	15,500
2051	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,300	4,800
2051	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,300	4,800
2051	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,300	4,800
2051	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,300	4,800
2051	2-3820-05	サニフィット耐油長靴白 先芯入 24.0	4,300	4,800
2060	8-5361-01	ラボマット 14-203A	4,820	4,960
2060	8-5361-02	ラボマット 14-203B	29,600	30,400
2060	8-5362-01	実験台プロテクター 14-666-301	17,000	17,500
2060	8-5362-02	実験台プロテクター 14-666-300	26,700	27,500
2060	8-5362-03	実験台プロテクター 14-666-302	49,700	51,100
2127	1-7590-01	導電パンチングワゴンPM116045ER	59,700	58,500
2127	1-7590-02	導電パンチングワゴンPM117545ER	67,900	66,700
2127	1-7590-03	導電パンチングワゴンPM117560ER	80,300	79,100
2127	1-7590-04	導電パンチングワゴンPM119045ER	74,600	73,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2127	1-7590-05	導電パンチングワゴンPM119060ER	89,300	88,100
2127	1-7595-01	導電パンチングワゴンPM116045EN	68,100	64,100
2127	1-7595-02	導電パンチングワゴンPM117545EN	76,300	72,300
2127	1-7595-03	導電パンチングワゴンPM117560EN	88,700	84,700
2127	1-7595-04	導電パンチングワゴンPM119045EN	83,000	79,000
2127	1-7595-05	導電パンチングワゴンPM119060EN	97,700	93,700
2127	1-7601-01	導電パンチングワゴンPM026045ER	53,400	52,200
2127	1-7601-02	導電パンチングワゴンPM027545ER	59,700	58,500
2127	1-7601-03	導電パンチングワゴンPM027560ER	71,600	70,400
2127	1-7601-04	導電パンチングワゴンPM029045ER	65,900	64,700
2127	1-7601-05	導電パンチングワゴンPM029060ER	80,000	78,800
2127	1-7602-01	導電パンチングワゴンPM036045ER	70,900	69,700
2127	1-7602-02	導電パンチングワゴンPM037545ER	80,350	79,150
2127	1-7602-03	導電パンチングワゴンPM037560ER	98,100	96,900
2127	1-7602-04	導電パンチングワゴンPM039045ER	89,650	88,450
2127	1-7602-05	導電パンチングワゴンPM039060ER	110,700	109,500
2127	1-7603-01	導電パンチングワゴンPM026045EN	61,800	57,800
2127	1-7603-02	導電パンチングワゴンPM027545EN	68,100	64,100
2127	1-7603-03	導電パンチングワゴンPM027560EN	80,000	76,000
2127	1-7603-04	導電パンチングワゴンPM029045EN	74,300	70,300
2127	1-7603-05	導電パンチングワゴンPM029060EN	88,400	84,400
2127	1-7604-01	導電パンチングワゴンPM036045EN	79,300	75,300
2127	1-7604-02	導電パンチングワゴンPM037545EN	88,750	84,750
2127	1-7604-03	導電パンチングワゴンPM037560EN	106,500	102,500
2127	1-7604-04	導電パンチングワゴンPM039045EN	98,050	94,050
2127	1-7604-05	導電パンチングワゴンPM039060EN	119,100	115,100
2127	2-7691-01	導電ワゴン M11-6045ER	43,500	42,300
2127	2-7691-02	導電ワゴン M11-7545ER	47,600	46,400
2127	2-7691-03	導電ワゴン M11-7560ER	53,300	52,100
2127	2-7691-04	導電ワゴン M11-9045ER	50,300	49,100
2127	2-7691-05	導電ワゴン M11-9060ER	56,900	55,700
2127	2-7692-01	導電ワゴン M11-6045EN	51,900	47,900
2127	2-7692-02	導電ワゴン M11-7545EN	56,000	52,000
2127	2-7692-03	導電ワゴン M11-7560EN	61,700	57,700
2127	2-7692-04	導電ワゴン M11-9045EN	58,700	54,700
2127	2-7692-05	導電ワゴン M11-9060EN	65,300	61,300
2129	1-6075-01	クリーンルーム用PCラック HPCR-6	120,000	130,000
2129	3-1546-01	PCテーブル AS001-C02	62,000	58,050
2129	3-1546-02	PCテーブル AS001-N02	82,500	78,500
2129	3-1546-03	PCテーブル AS001-C04	86,300	82,300
2129	3-1546-04	PCテーブル AS001-N04	119,900	115,900
2143	1-6362-01	無塵衣AS249C(男女兼用上衣)3L	3,530	3,700
2143	1-6362-02	無塵衣AS249C(男女兼用上衣)LL	3,530	3,700
2143	1-6362-03	無塵衣AS249C(男女兼用上衣)L	3,530	3,700
2143	1-6362-04	無塵衣AS249C(男女兼用上衣)M	3,530	3,700
2143	1-6362-05	無塵衣AS249C(男女兼用上衣)S	3,530	3,700
2151	1-6369-01	クリーンキャップ AS469C	1,100	1,200
2195	7-093-02	クリーンステックTX705	4,800	5,000
2220	9-1022-11	クリーンルームノートブック TX5708	34,700	37,500
2260	6-8336-05	静電気防止バッグオープン型13115	22,800	24,000
2268	1-8862-01	ステンレス作業台 AH-9060ER	53,100	48,300
2268	1-8862-02	ステンレス作業台 AH-9075ER	57,500	52,700
2268	1-8862-03	ステンレス作業台 AH-12060ER	58,600	53,800
2268	1-8862-04	ステンレス作業台 AH-12075ER	64,000	59,200
2268	1-8862-05	ステンレス作業台 AH-12090ER	68,300	63,500
2268	1-8862-06	ステンレス作業台 AH-15075ER	70,200	65,400
2268	1-8862-07	ステンレス作業台 AH-15090ER	75,200	70,400
2268	1-8862-08	ステンレス作業台 AH-18075ER	76,000	71,200
2268	1-8862-09	ステンレス作業台 AH-18090ER	81,500	76,700
2305	7-166-02	セラミックピンセット TA-S-10	7,100	7,800
2305	7-166-03	セラミックピンセット TA-CK-20	9,000	10,000



□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□大宮営業所

□西東京営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo. 50000

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
38	8-4539-01	カルテラックRFMCS-15W-OPT4	26,000	39,800
38	8-4539-02	カルテラックRFMCS-15W-OPT5	26,000	41,800
38	8-4539-11	カルテラックRFMCS-OPBS	1,230	1,980
57	8-2171-01	ナーステーブル 1290L-WC	66,000	71,000
57	8-2555-01	ナーステーブル 1590L-WC	70,000	74,000
57	8-2558-01	ナーステーブル 2290L-WC	112,000	121,000
57	8-2559-01	ナーステーブル 2212L-WC	123,000	133,000
57	8-2566-01	ナーステーブル 1290H-WC	67,000	72,000
57	8-2561-01	ナーステーブル 1590H-WC	72,000	76,000
57	8-2564-01	ナーステーブル 2290H-WC	114,000	125,000
57	8-2565-01	ナーステーブル 2212H-WC	125,000	135,000
57	8-2566-01	ナーステーブル 1290L-W	63,000	68,000
57	8-2567-01	ナーステーブル 1590L-W	68,000	73,000
57	8-2570-01	ナーステーブル 2290L-W	107,000	117,000
57	8-2571-01	ナーステーブル 2212L-W	118,000	128,000
57	8-2572-01	ナーステーブル 1290H-W	65,000	71,000
57	8-2573-01	ナーステーブル 1590H-W	69,000	74,000
57	8-2576-01	ナーステーブル 2290H-W	109,000	118,000
57	8-2577-01	ナーステーブル 2212H-W	120,000	130,000
58	8-2170-01	ナーステーブル M-1812L-C	171,000	180,000
58	8-2170-05	ナーステーブル M-1812L	168,000	177,000
116	0-1290-01	カートポケット SKI-2 ブルー	2,800	3,400
116	0-1290-03	カートポケット SKI-2Tブルー	2,800	3,800
150	0-5079-01	ベンチベッド B-119A	164,000	169,000
150	0-5079-02	ベンチベッドS SB119A S3MLP	164,000	169,000
150	0-5079-11	ベンチベッド用イルリガード棒	9,100	9,400
150	8-5480-01	待合用3人掛ベンチ SSB-145・S3	232,000	239,000
150	8-5480-02	待合用3人掛ベンチSSB-145・S3A	274,000	282,000
152	8-5764-01	マガジンラック SHSK-001D2	11,000	15,980
152	8-5764-02	マガジンラック SHWA-001D	11,000	15,980
152	8-7077-01	マガジンラックRFMR2-NL	9,200	11,400
152	8-7077-02	マガジンラックRFMR2-DL	9,200	11,400
152	8-7077-03	マガジンラックRFMR2-NH	14,800	19,960
152	8-7077-04	マガジンラックRFMR2-DH	14,800	19,960
154	8-7061-01	スリッパラックRFSR-L2	7,600	11,800
156	8-4532-01	診察券入れRFSKI-JI	2,300	3,200
174	0-5557-01	カルテバック SKB-1	1,600	1,750
216	5-5391-02	標準ふるいIDφ150mm 4.75mm	9,600	10,600
216	5-5391-05	標準ふるいIDφ150mm 2.80mm	10,200	11,300
216	5-5391-07	標準ふるいIDφ150mm 2.00mm	8,700	10,500
216	5-5391-12	標準ふるい IDφ150mm 850μm	8,100	9,800
216	5-5391-18	標準ふるい IDφ150mm 300μm	8,100	9,800
216	5-5391-23	標準ふるい IDφ150mm 150μm	8,300	9,600
216	5-5391-28	標準ふるい IDφ150mm 75μm	9,500	11,000
216	6-528-01	軟コウヘラ 特大 32X150	650	800
216	6-528-02	軟コウヘラ 大 30X135	590	700
216	6-528-03	軟コウヘラ 中 25X120	540	650
216	6-528-04	軟コウヘラ 小 25×105	470	550
216	6-528-07	軟膏ヘラ 8インチ 32×205	760	900
216	6-528-08	軟膏ヘラ 7インチ 32×175	690	850
231	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,870,000	1,930,000
231	3-1336-02	安全キャビネット KS-12パッケージ	1,970,000	2,050,000
231	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,180,000	2,250,000
231	3-1336-04	安全キャビネット KS-18パッケージ	2,490,000	2,570,000
249	0-1255-01	ベッド用と薬袋 MS ブルー	1,600	1,700
249	0-1654-01	ベッド用と薬袋 MM ブルー	1,800	2,250
249	0-2323-01	ベッド用と薬袋(薬袋用) ML ブルー	1,500	1,900
251	0-1655-01	ウィークリー壁掛と薬袋 オレンジ	4,500	4,900
251	0-1655-02	ウィークリー壁掛と薬袋 ブルー	4,500	4,900
251	0-1655-03	ウィークリー壁掛と薬袋 ブルー5列	5,400	5,900
252	8-7081-01	カレンダーポケットW-416BL	4,200	4,500
252	8-7081-02	カレンダーポケットW-416BR	4,200	4,500
257	0-167-07	薬盃 硝子製 50ml 目盛付	290	330
257	0-167-08	薬盃 硝子製 30ml 目盛付	260	300
269	8-6599-01	ハンドローションSHL300B	6,000	4,900
307	1-2724-11	デジタル吸光度計HI95761-01	4,100	4,500
307	1-2724-12	デジタル吸光度計HI95771-01	4,500	4,700
307	2-8917-11	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-01	3,800	3,900
307	2-8917-12	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-03	10,800	10,900
307	2-8917-14	全塩素粉末試薬 HI 93711-01	3,800	3,900
307	2-8917-15	全塩素粉末試薬 HI 93711-03	10,800	10,900
308	8-4711-01	エチレンオキシド警報器GAXT-E-DL	130,000	98,000
322	0-6550-04	ゆかた型患者衣 SG-1440 LL 緑	3,920	4,300
322	0-6550-05	ゆかた型患者衣 SG-1440 EL 緑	3,920	4,300
358	7-5324-01	オートクレープバッグ O1-814A	11,900	12,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
358	7-5324-02	オートクレープバッグ O1-814B	18,400	18,900
358	7-5324-03	オートクレープバッグ O1-814C	33,900	34,900
358	7-5324-04	オートクレープバッグ O1-814D	34,200	35,200
421	8-8928-02	診察枕カバー-DF-ZType2ベーシック	8,400	9,240
429	8-8969-01	診察枕カバー(マイクロ)IMC-MFL	1,600	1,750
429	8-8969-02	診察枕カバー-マイクロファイバIMCMFS	1,200	1,300
438	0-4835-02	脱衣カゴ BS-4N	8,800	9,000
438	0-5248-01	脱衣カゴ BS-10-3N	20,000	21,000
438	0-5248-03	脱衣カゴ BS10-3NW	21,000	23,000
438	8-9748-01	脱衣カゴ RA-107AW キャスター付	22,800	23,000
438	8-9748-02	脱衣カゴRA-107A	18,000	21,000
478	0-9618-37	NO.555用交換用カフセット ブルー	2,400	3,000
478	0-9618-38	NO.555用交換用カフセット グリーン	2,400	3,000
478	0-9618-39	NO.555用 交換用カフセット レッド	2,400	3,000
504	8-8341-01	投射型非接触式体温計NIR-10	18,500	13,800
505	8-8222-01	非接触体温計 バビットサーモNIR-01	7,500	5,980
524	0-391-01	検眼鏡 OPT	29,000	31,500
524	0-391-11	検眼鏡 交換用電球(OPT用)	5,250	6,000
525	0-390-01	耳鏡 OTS	15,000	17,500
525	0-390-11	耳鏡 交換用電球(OTS用)	1,800	2,250
531	0-9271-21	ソフトLEDアルカブッシュライトシルバー	900	1,000
531	0-9271-22	ソフトLEDアルカブッシュライト ブルー	900	1,000
531	0-9271-23	ソフトLEDアルカブッシュライト ピンク	900	1,000
531	0-9271-24	ソフトLEDアルカブッシュライト レッド	900	1,000
531	0-9271-25	ソフトLEDアルカブッシュライトホワイト	900	1,000
531	0-9271-26	ソフトLEDアルカブッシュライトブラック	900	1,000
531	0-9271-27	ソフトLEDアルカブッシュライトグリーン	900	1,000
531	0-9271-28	ソフトLEDアルカブッシュライトイエロー	900	1,000
531	0-9271-31	ソフトLEDアルカブッシュライト交換電球	150	300
606	8-9659-01	携帯型超音波画像診断装置GP3.5MHz	700,000	650,000
606	8-9659-02	携帯型超音波画像診断装置SR7.5MHz	850,000	650,000
606	8-9659-03	携帯型超音波画像診断装置SP7.5MHz	850,000	650,000
611	8-3532-01	マルチショルダーバッグ B-1309	9,800	10,800
611	8-3532-02	マルチショルダーバッグ B-1322	9,800	10,800
613	8-1653-01	アンプル保護ポーチ ブラウン	4,600	5,000
613	8-7429-01	メディカルポーチ聴診器用 大	2,900	3,190
623	8-1438-14	AURIONカート 0912	7,900	11,500
623	8-1438-15	AURIONカート 1572	7,000	9,500
627	8-3457-03	救急用人工蘇生ケース IBRW-01S	27,000	26,000
687	8-5201-01	ギプスヒール 10251 1号	3,504	3,500
687	8-5201-02	ギプスヒール 10252 2号	3,504	3,500
687	8-5201-03	ギプスヒール 10253 3号	3,504	3,500
687	8-5201-04	ギプスヒール 10254 5号	3,504	3,500
687	8-5201-05	ギプスヒール 10255 7号	3,504	3,500
687	8-5201-06	ギプスヒール 10256 8号	3,504	3,500
690	8-8972-01	V字ビーズクッション大用カバVBCMFL	1,800	1,970
730	8-8305-01	マルチポア スポーツハード2763-50	4,200	5,800
730	8-8305-02	マルチポア スポーツハード2763-75	4,200	5,800
748	0-1082-01	マジックベルト 青 4.5×120cm	960	1,200
748	0-1082-02	マジックベルト 青 4.5×60cm	580	700
748	0-1082-03	マジックベルト 青 4.5×45cm	420	520
748	0-1082-04	マジックベルト 青 10×120cm	1,340	1,500
748	0-1082-05	マジックベルト 青 3.5×50cm	500	520
748	0-1082-06	マジックベルト 青 7×120cm	1,100	1,200
748	0-1082-07	マジックベルト青 10×90cm	1,000	1,100
748	0-6945-01	マジックベルト わさび4.5×120cm	960	1,200
748	0-6945-02	マジックベルト わさび 4.5×60cm	580	700
748	0-6945-03	マジックベルト わさび 4.5×45cm	420	520
748	0-6945-04	マジックベルト わさび 10×120cm	1,340	1,500
748	0-6945-05	マジックベルト わさび 3.5×50cm	500	520
748	0-6945-06	マジックベルト わさび 7×120cm	1,100	1,200
748	0-6946-01	マジックベルト ピンク4.5×120cm	960	1,200
748	0-6946-02	マジックベルト ピンク 4.5×60cm	580	700
748	0-6946-03	マジックベルト ピンク 4.5×45cm	420	520
748	0-6946-04	マジックベルト ピンク 10×120cm	1,340	1,500
748	0-6946-05	マジックベルト ピンク 3.5×50cm	500	520
748	0-6946-06	マジックベルト ピンク 7×120cm	1,100	1,200
751	8-6963-01	移動式フィルムミラーT-2831	109,000	107,900
751	8-6963-02	移動式フィルムミラーT-2832	136,000	130,400
752	8-4805-01	ストレッチボードH-7214	8,500	8,700
759	0-8665-01	ストレッチローラー H-7280	7,000	6,800
759	0-8665-02	ストレッチローラーH-7234	3,900	3,800
759	0-8665-03	ストレッチローラーH-7330	2,800	2,400
759	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,300	3,200
759	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,300	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
759	8-7841-01	エクササイズマット H-9285	4,800	4,600
767	7-1262-01	洗眼受水盆IC-190	1,900	2,200
806	8-8970-01	V字ビーズクッション用カバーIBC-MF	980	1,070
809	8-8971-01	上肢台クッション用カバーIUC-MF	1,600	1,750
814	8-8970-01	V字ビーズクッション用カバーIBC-MF	980	1,070
823	8-9085-02	イルリガード棒 NA-500 IG	9,800	10,000
823	8-9085-03	サイドテーブル NA-001 TS	21,000	21,600
823	7-1140-01	多機能電動チェアNA-713	480,000	493,000
916	8-6166-01	パリアボーイSX085G3012	44,000	35,000
916	8-6167-01	パリアジュニアボーイSX085G3312	51,000	38,000
917	7-1140-01	吸入用交換部品18051-1	2,600	2,800
925	7-1140-01	吸入用交換部品18051-1	2,600	2,800
941	0-300-01	加湿流量計[ポンペ用]セット	11,000	12,000
961	8-9553-01	蒸気滅菌器 ロガーセットSL-1520	660,000	650,000
970	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ 01-812-50	3,480	3,580
970	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ 01-812-51	5,080	5,240
970	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ 01-812-54	8,680	8,940
970	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ 01-812-55	11,400	11,700
970	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ 01-812-57	11,200	11,500
970	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ 01-812-58	11,400	11,700
971	8-3119-01	サーレムクルム SKS-1060B	17,700	19,400
971	8-3119-02	サーレムクルム SKS-1075B	13,300	14,000
985	7-1260-01	鉗子立TP-401	1,280	1,400
985	7-1260-02	鉗子立TP-402	1,450	1,600
985	7-1260-03	鉗子立TP-403	1,600	1,760
993	8-8328-01	オペ台シートBMD-8970	11,000	12,100
1011	7-1261-01	ブラシケースIC-110	14,000	15,000
1054	0-4131-01	外科ゾンデ(消息子) 13cm	260	300
1054	0-4131-02	外科ゾンデ(消息子) 15cm	270	300
1177	0-9502-01	車椅子クッション 高さ75タイプ	27,800	30,000
1177	0-9502-02	車椅子クッション 高さ50タイプ	25,000	27,000
1177	0-9502-03	車椅子クッション V字タイプ	32,000	36,000
1193	8-6960-01	男性用伸縮杖B060-608D-BR	4,400	5,000
1193	8-6960-02	男性用伸縮杖B060-608D-BK	4,400	5,000
1193	8-6961-01	女性用伸縮杖B059608SDD0043	3,900	4,500
1193	8-6961-02	女性用伸縮杖B059608SD677	3,900	4,500
1195	8-6958-01	男性用杖B052-606-HC8036	4,400	5,000
1195	8-6959-01	女性用杖B009-606S-BR	3,600	4,500
1197	8-5393-01	ステッキホルダ SOA-203・A・SH	950	1,000
1271	8-8927-11	フェイスタオルIFT-01	1,400	1,500
1303	8-7927-01	ミトン 2本指	650	700
1325	8-6873-01	ストレートパンツCD-2828 S	5,800	6,400
1325	8-6873-02	ストレートパンツCD-2828 M	5,800	6,400
1325	8-6873-03	ストレートパンツCD-2828 L	5,800	6,400
1325	8-6873-04	ストレートパンツCD-2828 LL	5,800	6,400
1325	8-6873-05	ストレートパンツCD-2828 EL	5,800	6,400
1325	8-6878-01	男女兼用上衣FT-4502 P SS	6,900	7,600
1325	8-6878-02	男女兼用上衣FT-4502 P S	6,900	7,600
1325	8-6878-03	男女兼用上衣FT-4502 P M	6,900	7,600
1325	8-6878-04	男女兼用上衣FT-4502 P L	6,900	7,600
1325	8-6878-05	男女兼用上衣FT-4502 P LL	6,900	7,600
1325	8-6878-06	男女兼用上衣FT-4502 P BL	6,900	7,600
1325	8-6879-01	男女兼用上衣FT-4502 B SS	6,900	7,600
1325	8-6879-02	男女兼用上衣FT-4502 B S	6,900	7,600
1325	8-6879-03	男女兼用上衣FT-4502 B M	6,900	7,600
1325	8-6879-04	男女兼用上衣FT-4502 B L	6,900	7,600
1325	8-6879-05	男女兼用上衣FT-4502 B LL	6,900	7,600
1325	8-6879-06	男女兼用上衣FT-4502 B BL	6,900	7,600
1325	8-6880-01	男女兼用上衣FT-4502 LG SS	6,900	7,600
1325	8-6880-02	男女兼用上衣FT-4502 LG S	6,900	7,600
1325	8-6880-03	男女兼用上衣FT-4502 LG M	6,900	7,600
1325	8-6880-04	男女兼用上衣FT-4502 LG L	6,900	7,600
1325	8-6880-05	男女兼用上衣FT-4502 LG LL	6,900	7,600
1325	8-6880-06	男女兼用上衣FT-4502 LG BL	6,900	7,600
1325	8-6881-01	男女兼用上衣FT-4502 RB SS	6,900	7,600
1325	8-6881-02	男女兼用上衣FT-4502 RB S	6,900	7,600
1325	8-6881-03	男女兼用上衣FT-4502 RB M	6,900	7,600
1325	8-6881-04	男女兼用上衣FT-4502 RB L	6,900	7,600
1325	8-6881-05	男女兼用上衣FT-4502 RB LL	6,900	7,600
1325	8-6881-06	男女兼用上衣FT-4502 RB BL	6,900	7,600
1325	8-6886-01	チュニック女性用FT-4442 S	7,200	7,900
1325	8-6886-02	チュニック女性用FT-4442 M	7,200	7,900
1325	8-6886-03	チュニック女性用FT-4442 L	7,200	7,900
1325	8-6886-04	チュニック女性用FT-4442 LL	7,200	7,900
1325	8-6886-05	チュニック女性用FT-4442 EL	7,200	7,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1326	8-6874-01	女子上衣FT-4592 P S	7,800	8,600
1326	8-6874-02	女子上衣FT-4592 P M	7,800	8,600
1326	8-6874-03	女子上衣FT-4592 P L	7,800	8,600
1326	8-6874-04	女子上衣FT-4592 P LL	7,800	8,600
1326	8-6874-05	女子上衣FT-4592 P EL	7,800	8,600
1326	8-6875-01	女子上衣FT-4592 B S	7,800	8,600
1326	8-6875-02	女子上衣FT-4592 B M	7,800	8,600
1326	8-6875-03	女子上衣FT-4592 B L	7,800	8,600
1326	8-6875-04	女子上衣FT-4592 B LL	7,800	8,600
1326	8-6875-05	女子上衣FT-4592 B EL	7,800	8,600
1326	8-6876-01	女子上衣FT-4592 LG S	7,800	8,600
1326	8-6876-02	女子上衣FT-4592 LG M	7,800	8,600
1326	8-6876-03	女子上衣FT-4592 LG L	7,800	8,600
1326	8-6876-04	女子上衣FT-4592 LG LL	7,800	8,600
1326	8-6876-05	女子上衣FT-4592 LG EL	7,800	8,600
1326	8-6877-01	女子上衣FT-4592 RB S	7,800	8,600
1326	8-6877-02	女子上衣FT-4592 RB M	7,800	8,600
1326	8-6877-03	女子上衣FT-4592 RB L	7,800	8,600
1326	8-6877-04	女子上衣FT-4592 RB LL	7,800	8,600
1326	8-6877-05	女子上衣FT-4592 RB EL	7,800	8,600
1326	8-6882-01	女子上衣FT-4552 P S	7,600	8,400
1326	8-6882-02	女子上衣FT-4552 P M	7,600	8,400
1326	8-6882-03	女子上衣FT-4552 P L	7,600	8,400
1326	8-6882-04	女子上衣FT-4552 P LL	7,600	8,400
1326	8-6882-05	女子上衣FT-4552 P EL	7,600	8,400
1326	8-6883-01	女子上衣FT-4552 B S	7,600	8,400
1326	8-6883-02	女子上衣FT-4552 B M	7,600	8,400
1326	8-6883-03	女子上衣FT-4552 B L	7,600	8,400
1326	8-6883-04	女子上衣FT-4552 B LL	7,600	8,400
1326	8-6883-05	女子上衣FT-4552 B EL	7,600	8,400
1326	8-6884-01	女子上衣FT-4552 O S	7,600	8,400
1326	8-6884-02	女子上衣FT-4552 O M	7,600	8,400
1326	8-6884-03	女子上衣FT-4552 O L	7,600	8,400
1326	8-6884-04	女子上衣FT-4552 O LL	7,600	8,400
1326	8-6884-05	女子上衣FT-4552 O EL	7,600	8,400
1326	8-6885-01	女子上衣FT-4552 RB S	7,600	8,400
1326	8-6885-02	女子上衣FT-4552 RB M	7,600	8,400
1326	8-6885-03	女子上衣FT4552 RB L	7,600	8,400
1326	8-6885-04	女子上衣FT4552 RB LL	7,600	8,400
1326	8-6885-05	女子上衣FT-4552 RB BL	7,600	8,400
1330	8-6869-01	マタニティ上衣HO-1952 M	6,700	7,400
1330	8-6869-02	マタニティ上衣HO-1952 L	6,700	7,400
1333	8-6871-01	男女兼用上衣MFW-5812 SS	4,800	5,300
1333	8-6871-02	男女兼用上衣MFW-5812 S	4,800	5,300
1333	8-6871-03	男女兼用上衣MFW-5812 M	4,800	5,300
1333	8-6871-04	男女兼用上衣MFW-5812 L	4,800	5,300
1333	8-6871-05	男女兼用上衣MFW-5812 LL	4,800	5,300
1333	8-6871-06	男女兼用上衣MFW-5812 BL	4,800	5,300
1333	8-6872-01	男女兼用上衣MFP-5822 SS	4,800	5,300
1333	8-6872-02	男女兼用上衣MFP-5822 S	4,800	5,300
1333	8-6872-03	男女兼用上衣MFP-5822 M	4,800	5,300
1333	8-6872-04	男女兼用上衣MFP-5822 L	4,800	5,300
1333	8-6872-05	男女兼用上衣MFP-5822 LL	4,800	5,300
1333	8-6872-06	男女兼用上衣MFP-5822 BL	4,800	5,300
1338	8-2193-01	抗ウイルス白衣 男性用 Mサイズ	4,480	5,100
1338	8-2193-02	抗ウイルス白衣 男性用 Lサイズ	4,480	5,100
1338	8-2193-03	抗ウイルス白衣 男性用 LLサイズ	4,480	5,100
1338	8-2193-04	抗ウイルス白衣 女性用 Sサイズ	4,480	5,100
1338	8-2193-05	抗ウイルス白衣 女性用 Mサイズ	4,480	5,100
1338	8-2193-06	抗ウイルス白衣 女性用 Lサイズ	4,480	5,100
1344	8-6887-01	ケアガウンMFW-5810 M	3,800	4,200
1344	8-6887-02	ケアガウンMFW-5810 L	3,800	4,200
1344	8-6888-01	ケアガウンMFP-5820 M	3,800	4,200
1344	8-6888-02	ケアガウンMFP-5820 L	3,800	4,200
1361	8-9253-01	上履きソックスネイビーS	750	890
1369	0-4394-01	ストップウォッチ 112.7001-00	22,000	24,200
1369	6-7150-01	ストップウォッチ 122-0301-00	21,200	23,400
1369	6-7150-03	ストップウォッチ 122-6401-00	22,500	24,800
1369	6-9198-01	ストップウォッチ 121.1515-00	23,700	26,000

アズワン株式会社

大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,500	12,700
3	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,800	13,000
3	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,000	12,100
3	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,000	64,800
18	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	30,900	31,300
18	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,600	5,700
18	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	8,000	6,800
18	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,700	6,800
18	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,700	6,800
18	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,700	6,800
18	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,700	6,800
18	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,700	6,800
19	2-4222-01	エアーサンブラー1.09227.0001	541,200	492,700
19	2-4222-02	エアーサンブラー1.09191.0001	860,000	881,500
19	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	33,000	33,400
19	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	31,700	32,100
19	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	21,000	21,300
19	2-8645-05	培地空カセット ATSMCO114	34,500	34,900
20	2-2798-01	エアーサンブラーRCSハイフロータッチ	763,800	773,000
20	2-2798-12	エアーサンブラー専用培地TSM	27,600	27,900
20	2-2798-14	エアーサンブラー専用培地SDX	27,600	27,900
20	6-8799-11	RCS用培地 アガーstrippTC	27,600	27,900
20	6-8799-12	RCS用培地 アーstrippYM	27,600	27,900
21	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	32,300	32,700
21	3-3493-02	粉末培地1.00888.0010	22,400	22,700
21	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	40,300	40,800
21	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	27,400	27,700
21	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	28,300	28,800
21	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	24,700	25,000
21	3-3493-07	粉末培地1.10455.0500	20,700	20,900
21	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	29,900	30,300
21	61-0193-54	1.10275.0500 VRBD (V)	10,500	11,100
21	61-0194-44	1.05394.0500 モーゼルブイヨ	12,200	13,000
21	61-0196-51	1.05287.0500 XLD 寒天培	16,000	17,000
21	61-0197-96	1.05712.0500 MR-VP	19,200	46,800
21	61-0200-01	1.10282.0500 OF 基礎培地	23,200	24,100
21	61-0200-36	1.05450.0500 普通寒天培地	24,200	25,100
21	61-0206-52	1.05164.0100 亜テルル酸カリ	47,000	50,700
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,700	9,800
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,600	13,800
21	6-8814-05	粉末培地 セレウス菌選択寒天 14736	14,800	15,000
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	11,900	12,000
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,600	10,700
21	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	10,700	10,800
21	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	12,600	12,800
21	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,600	18,800
21	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,300	13,500
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,000	18,200
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	54,400	55,100
21	6-8814-17	粉末培地ノボピオシン加mEC 14582	13,700	13,900
21	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,300	12,400
21	6-8814-20	粉末培地 デンキシコレイト培地16845	9,800	9,900
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,000	13,200
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,200	11,300
21	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,800	11,900
21	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,400	13,600
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	48,200	48,800
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,000	34,400
21	6-8814-29	粉末培地 EEMブイオン 13826	12,500	12,700
21	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	17,900	18,100
21	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	13,900	14,100
21	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,600	5,700
21	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,500	20,700
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,000	15,200
21	6-8814-35	TCBS寒天 10263	9,900	10,000
21	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,300	15,500
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,800	8,900
21	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,100	14,300
21	6-8814-40	セレナイトシステムブイオン7709	22,500	22,800
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	22,900	23,200
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	14,800	15,000
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,400	18,600
21	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,100	15,300
21	6-8814-48	粉末培地 1.01295.0001	10,400	10,500
21	6-8814-49	粉末培地 1.01298.0001	7,400	7,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
21	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,300	15,500
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,700	10,800
21	6-8814-54	粉末培地ラバポート・ハンリアディス	10,100	10,200
21	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	17,900	18,100
21	6-8814-59	粉末培地 ボルタン選択増菌ブイオン	18,800	19,000
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	49,700	50,300
21	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	11,900	12,000
21	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	21,300	21,600
21	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,700	8,800
21	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	6,200	6,300
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,200	14,400
21	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,200	11,300
21	6-8814-71	粉末培地フレージャーリステリア増菌ブイオン	18,300	18,500
21	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	31,700	32,100
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	20,900	21,200
21	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタプレット	6,000	6,100
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,500	19,700
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,000	23,300
21	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	11,000	11,100
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョブイオン	25,400	25,700
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,100	20,300
21	6-8814-86	粉末培地 12122	11,500	11,600
21	6-8814-90	粉末培地 ボルタンブイオン選択剤	26,400	26,700
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,000	16,200
21	6-8814-92	粉末培地 カンピロバクターCCDA選択剤	19,300	19,500
21	6-8814-94	粉末培地 11781	10,100	10,200
23	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	8,000	8,100
23	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	8,000	8,100
23	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	32,800	33,200
23	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	22,700	23,000
23	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	20,300	20,500
23	3-3620-01	顆粒培地1.02449.0060	60,300	61,000
23	3-3620-02	顆粒培地1.02448.0060	20,000	20,200
35	2-5852-01	シングルパス カンピロバクター	22,500	22,800
35	2-5852-02	シングルパス E. coli O-157	21,500	21,800
35	2-5852-03	シングルパス サルモネラ	22,500	22,800
35	2-5852-11	シングルパス L. Mono	27,500	27,800
37	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	5,300	5,400
37	3-3482-01	E. coli1.13303.0001	19,500	19,700
39	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	15,500	16,000
53	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	69,000	69,800
73	1-6452-01	プラスチック製カバーグラス 12-547	8,100	8,340
73	1-9646-12	スライドガラス線研磨・透明フロスト	850	920
73	1-9647-11	スライドガラス線研磨・ホワイト	1,160	1,260
73	1-9647-12	スライドガラス線研磨・オレンジ	1,160	1,260
73	1-9647-13	スライドガラス線研磨・イエロー	1,160	1,260
73	1-9647-14	スライドガラス線研磨・グリーン	1,160	1,260
73	1-9647-15	スライドガラス線研磨・ピンク	1,160	1,260
73	1-9647-16	スライドガラス線研磨・ブルー	1,160	1,260
73	2-162-01	スライド立 SL型 (20枚用)	630	780
73	2-5377-01	スライドボックス O3-448-1 青	1,240	1,280
73	2-5377-02	スライドボックス O3-448-2 緑	1,240	1,280
73	2-5377-03	スライドボックス O3-448-3 赤	1,240	1,280
73	2-5377-04	スライドボックス O3-448-4 黄	1,240	1,280
73	2-5377-05	スライドボックス O3-448-5 白	1,240	1,280
77	7-5325-01	簡易滅菌用パウチ O1-812-50	3,480	3,580
77	7-5325-02	簡易滅菌用パウチ O1-812-51	5,080	5,240
77	7-5325-03	簡易滅菌用パウチ O1-812-54	8,680	8,940
77	7-5325-04	簡易滅菌用パウチ O1-812-55	11,400	11,700
77	7-5325-05	簡易滅菌用パウチ O1-812-57	11,200	11,500
77	7-5325-06	簡易滅菌用パウチ O1-812-58	11,400	11,700
79	2-2187-01	インジケータEZ Test Gas	28,500	28,800
85	5-5354-02	ビベット(1本包装)13-676-10G	34,900	35,900
85	5-5354-03	ビベット(1本包装)13-675-3C	20,800	21,400
85	5-5354-04	ビベット(1本包装)13-676-10H	10,700	11,000
85	5-5354-05	ビベット(1本包装)13-676-10J	11,000	11,300
85	5-5354-06	ビベット(1本包装)13-676-10K	25,900	26,600
85	5-5354-07	ビベット(1本包装)13-676-10R	38,600	39,700
85	5-5354-12	ビベット 13-676-10B	33,800	34,800
85	5-5354-13	ビベット 13-675-2C	21,700	22,300
85	5-5354-14	ビベット 13-676-10C	26,400	27,100
85	5-5354-15	ビベット 13-676-10F	27,500	28,300
85	5-5354-16	ビベット 13-676-10M	25,900	26,600
85	5-5354-17	ビベット 13-676-10Q	41,600	42,800
89	2-4634-11	ビベット4920 0.1-2.5	39,000	39,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
89	2-4634-12	ビベット4920 0.5-10	39,000	39,800
89	2-4634-13	ビベット4920 2-20 ライトグレー	39,000	39,800
89	2-4634-14	ビベット4920 2-20 イエロ	39,000	39,800
89	2-4634-15	ビベット4920 10-100	39,000	39,800
89	2-4634-16	ビベット4920 20-200	39,000	39,800
89	2-4634-17	ビベット4920 30-300	39,000	39,800
89	2-4634-18	ビベット4920 100-1000	39,000	39,800
89	2-4634-19	ビベット4920 0.25-2.5ml	39,000	39,800
89	2-4634-20	ビベット4920 0.5-5ml	39,000	39,800
89	2-4634-21	ビベット4920 1-10ml	39,000	39,800
91	1-6891-01	チビタン-R XX42CFORT	45,900	46,500
95	3-4810-01	メジウム瓶FB-800-100	520	540
95	3-4810-02	メジウム瓶FB-800-250	540	560
95	3-4810-03	メジウム瓶FB-800-500	720	740
95	3-4810-04	メジウム瓶FB-800-1000	1,000	1,040
95	3-4810-05	メジウム瓶FB-800-2000	2,140	2,200
95	3-4810-06	メジウム瓶FB-800-5000	10,600	10,900
95	3-4810-07	メジウム瓶FB-800-10000	23,500	24,200
95	3-4810-08	メジウム瓶FB33182	49,600	52,300
95	3-4810-11	交換用キャップFB0800STDCAP	6,320	6,500
95	3-4810-12	交換用ボアリング02-542-3	1,840	2,400
99	2-8036-01	アズプロ電子天秤 ASP213	66,500	68,700
99	2-8036-02	アズプロ電子天秤 ASP413	80,200	82,900
99	2-8036-03	アズプロ電子天秤 ASP2102	61,200	63,300
99	2-8036-04	アズプロ電子天秤 ASP4102	81,300	84,000
104	2-7518-01	メンブレンディスベンサEZDISPO01	113,400	115,000
104	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,500	12,700
104	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,800	13,000
104	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT	12,800	13,000
104	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,000	12,100
104	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	12,800	13,000
104	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	77,500	78,400
104	2-7557-02	滅菌済フィルター HABGO47S6	64,000	64,800
104	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWGO47S6	64,000	64,800
104	2-7557-04	滅菌済フィルターAABGO47S6	72,100	73,000
104	2-7557-05	滅菌済フィルターAAWG047S6	72,100	73,000
104	3-3442-01	ディスベンサーカーブEZCURVE01	279,600	283,000
104	3-3442-02	ディスベンサーカーブEZCURVEAC	243,000	246,000
106	2-7520-02	マニフォルド XX1104710	12,100	12,200
106	2-7520-11	マニホルドEZFITHOLD3	324,300	328,000
106	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,600	6,700
106	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	22,300	22,600
106	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLOHE1	20,200	20,400
106	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	33,700	34,100
106	2-7520-24	マニホルドEZFITHOLD1	197,400	200,000
106	2-7520-25	マニホルドEZFITHOLD6	538,500	545,000
106	2-7548-05	マイクロチェックII 4701	7,000	7,400
107	2-7521-01	ミリフレックスプラス MXPPLUS01	447,200	447,000
108	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	196,400	199,000
108	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	13,500	13,700
110	2-281-01	フィルターピンセット 399-0001	4,500	4,700
112	2-8648-01	ペトリスライド PDMA04700	17,500	17,700
127	1-6032-01	小型プログラム電気炉 MMF-1	150,000	160,000
127	1-6032-02	小型プログラム電気炉 MMF-2	203,000	225,000
127	1-8991-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-1W	163,000	173,000
127	1-9023-01	窓付きプログラム電気炉 MMF-2W	226,000	248,000
133	2-3878-01	乾式粉碎機チューブミルコントロール	183,000	200,000
134	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	213,000	216,000
134	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	167,000	169,000
134	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDI0NJM1	15,300	15,500
134	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDIO2ADAP	7,700	7,800
139	2-7424-01	滅菌4オンスコンテナ 13-711-65	11,100	11,600
146	3-3438-01	滅菌スパチュラ14-375-253	17,400	17,900
146	3-3439-01	ディスボ滅菌スプーン14-375-254	29,800	30,600
146	3-3439-02	ディスボ滅菌スプーン14-375-255	30,400	31,300
146	3-3439-03	ディスボ滅菌スプーン14-375-256	27,500	28,300
146	3-3439-04	ディスボ滅菌スプーン14-375-257	25,300	26,000
188	3-4718-01	真空調理用芯温度計セットHI9063VC	75,000	77,000
189	2-8987-11	防水型中心温度計 0560・1113	4,500	4,200
190	2-7227-01	食品用防水型中心温度計0563・1063	8,200	7,300
198	3-4759-01	USB温湿度衝撃ロガ0572・1846	42,000	37,500
198	3-4760-01	USB温度ロガ0572・1844	28,000	25,300
198	3-4761-01	USB温度ロガ0572・1843	16,600	14,800
198	3-4762-01	クラウド温度湿度ロガ0572・2001	19,000	18,000
198	3-4762-02	クラウド温度湿度ロガ0572・2004	39,800	37,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
207	2-3511-11	過酸化水素測定器MI590-021	18,000	12,000
208	2-9880-01	pH・EC・DOメータHI2020-01	80,000	88,000
208	2-9880-02	pH・EC・DOメータHI2030-01	116,000	128,000
208	2-9880-03	pH・EC・DOメータHI2040-01	116,000	128,000
208	2-9880-11	pH・EC・DOメータ-H11310	24,000	26,000
208	2-9880-11	pH・EC・DOメータ-H11310	24,000	26,000
208	2-9880-12	pH・EC・DOメータ-H11311	28,000	30,000
208	2-9880-13	pH・EC・DOメータ-H12300	18,000	19,500
208	2-9880-14	pH・EC・DOメータ-H12301	20,000	22,000
208	2-9880-15	pH・EC・DOメータ-H10530	31,000	33,000
208	2-9880-16	pH・EC・DOメータ-H10430	32,000	34,000
208	2-9880-17	pH・EC・DOメータ-H763100	60,000	65,000
208	2-9880-18	pH・EC・DOメータ-H764080	60,000	65,000
208	3-4719-01	pHメータ本体 HI2002-01	58,000	77,000
208	3-4719-11	pH複合電極 FC2020	27,500	32,000
208	3-4719-12	pH複合電極 FC2100	29,000	34,000
208	3-4719-13	pH複合電極 FC2320	34,000	40,000
208	3-4719-14	pH複合電極 HI 10480	31,500	37,000
209	1-8202-02	シアン複合電極 9606BNWP	133,000	130,000
209	3-4832-01	pHイオン水質計電極STARA2146	290,000	300,000
209	3-4832-02	pHイオン水質計電極STARA2147	290,000	300,000
210	3-4720-01	酸度/pH測定器HI 84532	165,000	180,000
210	3-4720-02	酸度/pH測定器HI 84529	165,000	180,000
212	2-7233-01	食品用半固体製品pH計 206-2	32,500	29,100
213	2-7386-01	食品用pH計 0563・2051	36,000	32,200
214	1-8508-01	スタンダードpH試験紙 1.0-11.0	2,000	2,500
214	1-8508-02	スタンダードpH試験紙 1.0-14.0	2,000	2,500
214	1-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5	2,000	2,500
214	1-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0	2,000	2,500
214	1-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.5-9.0	2,000	2,500
214	1-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0	2,000	2,500
214	1-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7	2,000	2,500
214	1-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0	2,000	2,500
214	1-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0	2,000	2,500
214	1-8508-10	スタンダードpH試験紙12.0-14.0	2,000	2,500
214	1-8508-11	スタンダードpH試験紙TRIBOX 3入	5,500	6,400
214	1-8508-13	S・pH試験紙 0.5~5.5 詰替用	3,400	3,800
214	1-8508-14	S・pH試験紙 4.0~7.0 詰替用	3,400	3,800
214	1-8508-15	S・pH試験紙 5.5~9.0 詰替用	3,400	3,800
214	1-8508-16	S・pH試験紙 6.4~8.0 詰替用	3,400	3,800
214	1-8508-17	S・pH試験紙 7.2~9.7 詰替用	3,400	3,800
214	1-8508-19	S・pH試験紙9.0~13.0 詰替用	3,400	3,800
214	2-349-12	pH試験紙 1.0~11.0 詰替用	3,400	3,800
214	2-349-13	pH試験紙 1.0~14.0 詰替用	3,400	3,800
217	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,100	9,200
217	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,100	7,200
217	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,700	5,800
217	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,700	5,800
217	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	4,300	4,400
217	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,100	10,200
217	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,200	8,300
217	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	10,700	10,800
217	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	9,800	9,900
217	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,300	7,400
217	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,400	4,500
217	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	8,300	8,400
217	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度	4,300	4,400
217	1-6771-22	エムクアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,400	4,500
217	1-6771-23	エムクアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,400	4,500
217	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	14,000	14,200
221	1-3226-01	全硬度計HI 96735	49,000	52,000
221	1-3226-11	全硬度計HI 93735-0	21,800	22,600
221	1-3226-12	全硬度計HI 93735-00	7,500	7,800
221	1-3226-13	全硬度計HI 93735-01	7,500	7,800
221	1-3226-14	全硬度計HI 93735-02	7,500	7,800
221	1-3226-15	全硬度計HI 731331	3,800	4,200
221	1-3226-16	全硬度計HI 731335	2,100	2,300
221	1-8523-01	RQフレックス 16970-1M	102,500	104,000
221	1-8523-02	RQフレックス 16998-1M	58,100	58,800
221	1-8523-03	RQフレックス 16954-1M	6,200	6,300
221	1-8523-04	RQフレックス 16953-1M	6,200	6,300
221	2-5855-01	リフレクトクアント 16892-1M	14,300	14,500
221	2-5855-02	リフレクトクアント 16899-1M	14,300	14,500
221	2-5855-03	リフレクトクアント 16977-1M	14,100	14,300
221	2-5855-04	リフレクトクアント 16981-1M	6,300	6,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
221	2-5855-05	リフレクトクアント 16730-1M	4,400	4,500
221	2-5855-06	リフレクトクアント 16993-1M	15,200	15,400
221	2-5855-07	リフレクトクアント 16896-1M	13,000	13,200
221	2-5855-10	リフレクトクアント 16989-1M	13,000	13,200
221	2-5855-11	リフレクトクアント 16732-1M	8,900	9,000
221	2-5855-12	リフレクトクアント 16975-1M	6,300	6,400
221	2-5855-13	リフレクトクアント 16976-1M	6,300	6,400
221	2-5855-14	リフレクトクアント 16974-1M	6,300	6,400
221	2-5855-15	リフレクトクアント 16731-1M	6,700	6,800
221	2-5855-16	リフレクトクアント 16894-1M	7,800	7,900
221	2-5855-17	リフレクトクアント 16996-1M	6,300	6,400
221	2-5855-20	リフレクトクアント 16978-1M	10,600	10,700
221	2-5855-21	リフレクトクアント 16987-1M	6,300	6,400
221	2-5855-23	リフレクトクアント 16720-1M	7,900	8,000
221	2-5855-24	リフレクトクアント 16982-1M	6,300	6,400
221	2-5855-25	リフレクトクアント 16983-1M	6,500	6,600
221	2-5855-30	リフレクトクアント 16995-1M	6,300	6,400
221	2-5855-31	リフレクトクアント 16971-1M	6,300	6,400
221	2-5855-32	リフレクトクアント 16973-1M	6,300	6,400
221	2-5855-35	リフレクトクアント 16136-1M	28,400	28,700
221	2-5855-37	リフレクトクアント 16124-1M	6,500	6,600
221	2-5855-38	リフレクトクアント 16125-1M	7,900	8,000
221	2-5855-40	リフレクトクアント 16127-1M	16,300	16,500
221	2-5855-41	リフレクトクアント 16128-1M	16,300	16,500
221	2-5855-44	リフレクトクアント 16992-1M	11,700	11,800
224	2-8917-01	残留塩素計 HI 96701	59,000	64,000
224	2-8917-02	残留塩素計 HI 96711	62,000	67,000
224	2-8917-11	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-01	3,800	3,900
224	2-8917-12	遊離塩素粉末試薬 HI 93701-03	10,800	10,900
224	2-8917-14	全塩素粉末試薬 HI 93711-01	3,800	3,900
224	2-8917-15	全塩素粉末試薬 HI 93711-03	10,800	10,900
224	2-8917-18	セル用キャップ HI 731335	2,100	2,300
239	2-5212-01	分光光度計1.00706.0001	539,700	546,000
239	2-5212-02	分光光度計1.00707.0001	830,800	841,000
240	2-4245-01	テストキット 1.09751.0001	502,300	508,000
240	2-4245-02	テストキット 1.09752.0001	521,400	528,000
240	2-4245-11	テストキット 1.14560.0001	12,300	12,400
240	2-4245-12	テストキット 1.01796.0001	12,300	12,400
240	2-4245-13	テストキット 1.14547.0001	12,400	12,500
240	2-4245-14	テストキット 1.00609.0001	12,400	12,500
240	2-4245-15	テストキット 1.00594.0001	12,900	13,100
240	2-4245-16	テストキット 1.14739.0001	12,400	12,500
240	2-4245-17	テストキット 1.14558.0001	12,400	12,500
240	2-4245-18	テストキット 1.14544.0001	12,400	12,500
240	2-4245-19	テストキット 1.14559.0001	12,400	12,500
240	2-4245-20	テストキット 1.14730.0001	11,700	11,800
240	2-4245-22	テストキット 1.01764.0001	16,200	16,400
240	2-4245-23	テストキット 1.01787.0001	16,200	16,400
240	2-4245-24	テストキット 1.14834.0001	13,500	13,700
240	2-4245-25	テストキット 1.14731.0001	15,500	15,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
240	2-4245-26	テストキット 1.14562.0001	16,400	16,600
240	2-4245-27	テストキット 1.00615.0001	16,400	16,600
240	2-4245-28	テストキット 1.14552.0001	14,100	14,300
240	2-4245-29	テストキット 1.14563.0001	13,800	14,000
240	2-4245-30	テストキット 1.14764.0001	13,800	14,000
240	2-4245-31	テストキット 1.00614.0001	13,800	14,000
240	2-4245-32	テストキット 1.00613.0001	16,100	16,300
240	2-4245-33	テストキット 1.14763.0001	16,100	16,300
240	2-4245-34	テストキット 1.14549.0001	12,700	12,900
240	2-4245-35	テストキット 1.14553.0001	12,900	13,100
240	2-4245-36	テストキット 1.00809.0001	12,700	12,900
240	2-4245-37	テストキット 1.14543.0001	14,000	14,200
240	2-4245-38	テストキット 1.14729.0001	14,000	14,200
240	2-4245-39	テストキット 1.14546.0001	13,100	13,300
240	2-4245-40	テストキット 1.00616.0001	13,100	13,300
248	2-3594-01	照度計 i-346	20,000	23,000
255	3-4682-10	認証標準物質90-435	7,000	6,000
255	3-5440-01	光学式屈折計45-01	38,000	32,000
255	3-5440-02	光学式屈折計45-02	38,000	32,000
255	3-5440-03	光学式屈折計45-07	38,000	32,000
255	3-5440-04	光学式屈折計45-03	38,000	32,000
255	3-5440-05	光学式屈折計45-08	38,000	32,000
255	3-5440-06	光学式屈折計45-05	39,000	33,000
255	3-5440-07	光学式屈折計45-06	39,000	33,000
255	3-5440-08	光学式屈折計45-65	45,000	35,000
257	1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	265,000	290,000
257	3-4681-01	携帯型デジタル屈折計38-28	51,000	43,000
257	3-4681-02	携帯型デジタル屈折計38-A1	95,000	79,000
257	3-4681-03	携帯型デジタル屈折計38-54	64,000	54,000
257	3-4681-04	携帯型デジタル屈折計38-A3	105,000	88,000
257	3-4681-05	携帯型デジタル屈折計38-B1	105,000	88,000
257	3-4681-06	携帯型デジタル屈折計38-H6	105,000	88,000
257	3-4681-07	携帯型デジタル屈折計38-H7	105,000	88,000
257	3-4681-08	携帯型デジタル屈折計38-H8	105,000	88,000
320	2-2204-01	ハサップキャップインナーKB411Q6S	960	850
320	2-2204-02	ハサップキャップインナーKB411Q6M	960	850
320	2-2204-03	ハサップキャップインナーKB411Q6L	960	850
320	2-2206-01	ハサップキャップインナーKB411Q6BS	1,000	900
320	2-2206-02	ハサップキャップインナーKB411Q6BM	1,000	900
320	2-2206-03	ハサップキャップインナーKB411Q6BL	1,000	900
335	2-3820-01	サニフィット耐油長靴 先芯入 白25cm	4,300	4,800
335	2-3820-02	サニフィット耐油長靴 先芯入 白26cm	4,300	4,800
335	2-3820-03	サニフィット耐油長靴 先芯入 白27cm	4,300	4,800
335	2-3820-04	サニフィット耐油長靴 先芯入 白28cm	4,300	4,800
335	2-3820-05	サニフィット耐油長靴 白 先芯入 24.0	4,300	4,800
347	3-4800-01	ハンドドライヤー73032SBM	492,000	298,500
364	2-3573-01	泡洗浄器 FM10	11,000	9,800
394	6-521-01	大型スコップ C2型	14,300	14,800
394	6-521-02	大型スコップ A8型	19,250	19,850



□大阪本社

□東京支店

□つくば営業所

□神戸営業所

□横浜支店

□大宮営業所

□広島営業所

□名古屋支店

□西東京営業所

□高松営業所

□札幌営業所

□静岡営業所

□福岡営業所

□仙台営業所

□京都営業所

□沖縄営業所

価格改定表

アスレ研究設備カタログ2016

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
106	3-3669-01	アームFX50-70UD	35,000	38,000
106	3-3669-02	アームFX50-11D	44,000	48,000
106	3-3669-03	アームFX50-11U	44,000	48,000
106	3-3669-04	アームFX50-15D	52,000	56,000
106	3-3669-05	アームFX50-15U	52,000	56,000
106	3-3669-06	アームFX75-11D	57,000	62,000
106	3-3669-07	アームFX75-11U	57,000	62,000
106	3-3669-08	アームFX75-15D	67,000	73,000
106	3-3669-09	アームFX75-15U	67,000	73,000
106	3-3669-10	アームFX100-12UD	81,000	88,000
106	3-3669-11	アームFX100-18D	101,000	110,000
106	3-3669-12	アームFX100-18U	101,000	110,000
106	3-3669-13	アームFX100-24U	121,000	131,000
106	3-3670-01	アームFX50E-70UD	44,000	54,000
106	3-3670-02	アームFX50E-11D	59,000	64,000
106	3-3670-03	アームFX50E-11U	59,000	64,000
106	3-3670-04	アームFX50E-15D	64,000	70,000
106	3-3670-05	アームFX50E-15U	64,000	70,000
106	3-3670-06	アームFX75E-11D	75,000	81,000
106	3-3670-07	アームFX75E-11U	75,000	81,000
106	3-3670-08	アームFX75E-15D	85,000	92,000
106	3-3670-09	アームFX75E-15U	85,000	92,000
106	3-3670-10	アームFX100E-12UD	103,000	112,000
106	3-3670-11	アームFX100E-18D	129,000	140,000
106	3-3670-12	アームFX100E-18U	129,000	140,000
106	3-3670-13	アームFX100E-24U	155,000	168,000
106	3-3671-06	アームFX75C-11D	67,000	73,000
106	3-3671-07	アームFX75C-11U	67,000	73,000
106	3-3671-08	アームFX75C-15D	80,000	86,000
106	3-3671-09	アームFX75C-15U	80,000	86,000
106	3-3671-10	アームFX100C-12UD	96,000	104,000
106	3-3671-11	アームFX100C-18D	120,000	130,000
106	3-3671-12	アームFX100C-18U	120,000	130,000
106	3-3671-13	アームFX100C-24U	144,000	156,000
107	3-3672-01	ベンチトップアームシステムMH	14,000	15,000
107	3-3672-02	ベンチトップアームシステムCH	16,000	17,000
107	3-3672-03	ベンチトップアームシステムFH	15,000	16,000
107	3-3672-04	ベンチトップアームシステムDH	15,000	16,000
107	3-3672-05	ベンチトップアームシステムMHE	14,000	15,000
107	3-3672-06	ベンチトップアームシステムCHE	29,000	31,000
107	3-3672-07	ベンチトップアームシステムFHE	25,000	27,000
107	3-3672-08	ベンチトップアームシステムDHE	21,400	24,000
107	3-3672-09	ベンチトップアームシステムCHC	34,000	36,000
107	3-3672-10	ベンチトップアームシステムFHC	20,000	22,000
107	3-3672-11	ベンチトップアームシステムDHC	18,400	20,000
107	3-3672-12	ベンチトップアームシステムFX-G	5,500	6,000
107	3-3672-13	ベンチトップアームシステムFXE-G	10,000	11,000
107	3-3672-14	ベンチトップアームシステムFXC-G	5,500	6,000
107	3-3673-01	ベンチトップアームシステムCB	17,000	18,000
107	3-3673-02	ベンチトップアームシステムBB	14,000	15,000
107	3-3673-03	ベンチトップアームシステムEA-11	16,000	17,000
107	3-3673-04	ベンチトップアームシステムEA-22	26,000	28,000
107	3-3673-05	ベンチトップアームシステムCP	9,000	10,000
107	3-3673-06	アームシステムFX-CB500	47,000	51,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
107	3-3673-07	アームシステムFX-CB750	56,000	61,000
107	3-3673-08	アームシステムFX-CB1000	75,000	81,000
107	3-3673-09	ベンチトップアームシステムFX-CP	5,000	6,000
107	3-3673-10	ベンチトップアームシステムFX-WB	16,000	17,000
107	3-3673-11	ベンチトップアームシステムTB	9,000	10,000
107	3-3675-02	ベンチトップアームシステムBH-75	14,000	15,000
107	3-3675-03	ベンチトップアームシステムBH-100	21,000	22,000
107	3-3675-04	ベンチトップアームシステムBH-125	29,000	31,000
107	3-3675-06	ベンチトップアームシステムBH-75E	26,000	28,000
107	3-3675-07	ベンチトップアームシステムBH-100E	30,000	32,000
107	3-3675-08	ベンチトップアームシステムBH-125E	36,000	39,000
110	3-1391-01	ベンチトップシステム空気清浄機ユニット付	326,000	352,000
110	3-1391-11	ベンチトップ交換用フィルターカートリッジ	81,000	88,000
110	3-3669-02	アームFX50-11D	44,000	48,000
110	3-3672-04	ベンチトップアームシステムDH	15,000	16,000
110	3-1391-13	ベンチトップカートFX-CA	128,000	140,000
110	3-1391-14	ベンチトップカートBT-EK-1	229,000	248,000
112	3-2134-01	スポット排気システム システムセット	124,000	133,000
112	3-2134-14	スポット排気システム BB+EA-11	30,000	32,000
113	3-3668-01	フレキシブルアームユニットEX-2000	98,000	106,000
113	3-3668-02	フレキシブルアームユニットEX-3000	118,000	128,000
113	3-3668-03	フレキシブルアームユニットEX-400V	134,000	145,000
113	3-3668-04	フレキシブルアームユニットEX-400H	134,000	145,000
113	3-3668-05	フレキシブルアームユニットEX-5000	168,000	180,000
113	3-3668-06	フレキシブルアームユニットNEXMD-2	149,000	161,000
113	3-3668-07	フレキシブルアームユニットNEXMD-3	161,000	174,000
113	3-3668-08	フレキシブルアームユニットNEXMD-4	193,000	220,000
113	3-3668-09	フレキシブルアームユニットNEXMD-5	214,000	260,000
113	3-3668-10	フレキシブルアームユニットNEXHD-2	168,000	182,000
113	3-3668-11	フレキシブルアームユニットNEXHD-3	190,000	206,000
113	3-3668-12	フレキシブルアームユニットNEXHD-4	234,000	253,000
113	3-3668-13	フレキシブルアームユニットNEXHD-5	262,000	283,000
113	3-3668-14	フレキシブルアームユニットEX1600	126,000	136,000
113	3-3668-15	アームユニットEX1600TP	124,000	134,000
113	3-3668-16	フレキシブルアームユニットMH-EXTP	62,000	67,000
113	3-3668-17	フレキシブルアームユニットEX-0	12,000	13,000
113	3-3668-18	フレキシブルアームユニットEX-1	42,000	46,000
113	3-3668-19	フレキシブルアームユニットEX-2	70,000	76,000
113	3-3668-20	フレキシブルアームユニットMDHD-23	14,000	16,000
113	3-3668-21	フレキシブルアームユニットMDHD-45	26,000	29,000
113	3-3668-22	フレキシブルアームユニットMDHD-1S	56,000	62,000
113	3-3668-23	フレキシブルアームユニットMDHD-2S	78,000	86,000
113	3-3668-24	フレキシブルアームユニットMFS-P	226,000	240,000
113	3-3668-25	フレキシブルアームユニットMFS-PF	74,000	82,000
113	3-3668-26	フレキシブルアームユニットMFS-M	283,000	290,000
113	3-3668-27	フレキシブルアームユニットMFS-MF	127,000	138,000
113	3-3668-28	アームユニットN24-2005	202,000	242,000
113	3-3668-29	アームユニットN24-2006	202,000	242,000
113	3-3668-32	アームユニットN29F-2005	367,000	420,000
113	3-3668-33	アームユニットN29F-2006	367,000	420,000
315	3-1336-01	安全キャビネット KS-9パッケージ	1,870,000	1,930,000
315	3-1336-02	安全キャビネット KS-12パッケージ	1,970,000	2,050,000
315	3-1336-03	安全キャビネット KS-15パッケージ	2,180,000	2,250,000
315	3-1336-04	安全キャビネット KS-18パッケージ	2,490,000	2,570,000



□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□大宮営業所

□西東京営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2017

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
77	2-4230-01	無菌性証明ワイパー スーパーソープ	45,800	51,000

 **アズワン株式会社**

- 大阪本社
東京支店
つくば営業所
神戸営業所
- 横浜支店
大宮営業所
広島営業所
- 名古屋支店
西東京営業所
高松営業所
- 札幌営業所
静岡営業所
福岡営業所
- 仙台営業所
京都営業所
沖縄営業所

価格改定表

ASTOOL 生産現場向け副資材カタログ2016>2017

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
5	3-1800-01	牛床革手袋8702-5	530	480
5	3-1801-01	牛床革手袋8502	400	410
5	3-1802-01	牛表革手袋8101	1,100	1,180
27	3-1640-01	セーフ・ティーグマットⅡ600×900	4,300	6,500
27	3-1640-02	セーフ・ティーグマットⅡ900×1500	11,000	16,300
81	3-7221-01	スマートプローブ 905i	10,900	9,700
81	3-7221-02	スマートプローブ 115i	8,400	7,500
81	3-7221-03	スマートプローブ 605i	12,600	11,200
81	3-7221-04	スマートプローブ 405i	15,000	13,500
81	3-7221-05	スマートプローブ 410i	12,600	11,200
81	3-7221-06	スマートプローブ 510i	14,200	12,700
81	3-7221-07	スマートプローブ 549i	10,000	9,000
99	3-6038-01	キャッチアップスケール CU-15KD	400	420
99	3-6038-02	キャッチアップスケール CU-30KD	800	850
109	3-7200-01	エアプレッシャーポンプ APDX-25	132,000	150,000
110	61-9448-84	BV-40ペールー斗缶用コック40mm用	8,300	11,000

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京支店

横浜支店

名古屋支店

札幌営業所

仙台営業所

つくば営業所

大宮営業所

西東京営業所

静岡営業所

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

高松営業所

福岡営業所

沖縄営業所

価格改定表

ナビ助 介護・医療用品カタログ2016－2017

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■ナビ助 介護・医療用品カタログ2016-2017

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
12	61-7029-25	97352 お助け段差スロープ12×58	870	730
12	61-7029-24	97350 お助け段差スロープ14×50	780	650
12	61-7029-26	97354 お助け段差スロープ19×65	1,160	980
12	61-7029-27	97356 お助け段差スロープ28×68	1,420	1,190
41	7-1429-01	ダブルオーブラシ dere0001	7,000	4,800
41	7-1429-11	ダブルオーブラシリフィルdere0002	3,000	2,800
50	8-8927-11	フェイスタオルFT-01	1,400	1,500
67	8-7927-01	ミトン 2本指	650	700
70	61-9157-72	353-582 角度調節シャワフック	1,600	1,690
148	8-6960-01	男性用伸縮杖B060-608D-BR	4,400	5,000
148	8-6960-02	男性用伸縮杖B060-608D-BK	4,400	5,000
148	8-6961-01	女性用伸縮杖B059608SDD0043	3,900	4,500
148	8-6961-02	女性用伸縮杖B059608SD677	3,900	4,500
151	8-6958-01	男性用杖B052-606-HC8036	4,400	5,000
151	8-6959-01	女性用杖B009-606S-BR	3,600	4,500
155	8-5393-01	ステッキホルダ SOA-203・A・SH	950	1,000
197	8-6599-01	ハンドローションSHL300B	6,000	4,900
226	8-6222-01	非接触体温計 パピットサーモNIR-01	7,500	5,980
226	8-8341-01	投射型非接触式体温計NIR-10	18,500	13,800
229	0-9271-21	ソフトLEDアルカブッシュライトシルバー	900	1,000
229	0-9271-22	ソフトLEDアルカブッシュライト ブルー	900	1,000
229	0-9271-23	ソフトLEDアルカブッシュライト ピンク	900	1,000
229	0-9271-24	ソフトLEDアルカブッシュライト レッド	900	1,000
229	0-9271-25	ソフトLEDアルカブッシュライトホワイト	900	1,000
229	0-9271-26	ソフトLEDアルカブッシュライトブラック	900	1,000
229	0-9271-27	ソフトLEDアルカブッシュライトグリーン	900	1,000
229	0-9271-28	ソフトLEDアルカブッシュライトイエロー	900	1,000
229	0-9271-31	ソフトLEDアルカブッシュライト交換電球	150	300
247	8-8970-01	V字ビーズクッション用カバーIBC-MF	980	1,070
256	7-1140-01	吸入用交換部品18051-1	2,600	2,800
260	7-1140-01	吸入用交換部品18051-1	2,600	2,800
265	0-300-01	加湿流量計[ポンペ用]セット	11,000	12,000
278	8-3532-01	マルチショルダーバッグ B-1309	9,800	10,800
278	8-3532-02	マルチショルダーバッグ B-1322	9,800	10,800
278	8-7429-01	メディカルポーチ聴診器用 大	2,900	3,190
278	8-1653-01	アンプル保護ポーチ ブラウン	4,600	5,000
288	61-9059-60	RFNO-T5025NA 杖置付荷物置き	6,450	6,800
293	0-1290-01	カートポケット SKI-2 ブルー	2,800	3,400
293	0-1290-03	カートポケット SKI-2Tブルー	2,800	3,800
304	0-1082-01	マジックベルト 青 4.5×120cm	960	1,200
304	0-1082-02	マジックベルト 青 4.5×60cm	580	700
304	0-1082-03	マジックベルト 青 4.5×45cm	420	520
304	0-1082-04	マジックベルト 青 10×120cm	1,340	1,500
304	0-1082-05	マジックベルト 青 3.5×50cm	500	520
304	0-1082-06	マジックベルト 青 7×120cm	1,100	1,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
304	0-1082-07	マジックベルト青 10×90cm	1,000	1,100
304	0-6945-01	マジックベルト わさび4.5×120cm	960	1,200
304	0-6945-02	マジックベルト わさび 4.5×60cm	580	700
304	0-6945-03	マジックベルト わさび 4.5×45cm	420	520
304	0-6945-04	マジックベルト わさび 10×120cm	1,340	1,500
304	0-6945-05	マジックベルト わさび 3.5×50cm	500	520
304	0-6945-06	マジックベルト わさび 7×120cm	1,100	1,200
304	0-6946-01	マジックベルト ピンク4.5×120cm	960	1,200
304	0-6946-02	マジックベルト ピンク 4.5×60cm	580	700
304	0-6946-03	マジックベルト ピンク 4.5×45cm	420	520
304	0-6946-04	マジックベルト ピンク 10×120cm	1,340	1,500
304	0-6946-05	マジックベルト ピンク 3.5×50cm	500	520
304	0-6946-06	マジックベルト ピンク 7×120cm	1,100	1,200
307	61-3501-08	TB-1215 レッグプレス LGR	190,000	180,000
307	61-3501-09	TB-1215 レッグプレス LBL	190,000	180,000
307	61-3501-13	TB-1215 レッグプレス OR	190,000	180,000
307	61-3501-31	TB-1218 エクステンション OR	190,000	180,000
307	61-3501-23	TB-1218 エクステンション IV	190,000	180,000
307	61-3501-26	TB-1218 エクステンション LGR	190,000	180,000
307	61-5076-99	TB-1223 アブダクションII YE	240,000	228,000
307	61-5077-06	TB-1223 アブダクションII MB	240,000	228,000
307	61-5077-02	TB-1223 アブダクションII OR	240,000	228,000
308	61-4955-79	TB-772-02 プラットホームLBL	140,000	133,000
308	61-4955-75	TB-772-02 プラットホームIV	140,000	133,000
308	61-4955-85	TB-772-02 プラットホームSB	140,000	133,000
310	8-6963-01	移動式フィルムミラーT-2831	109,000	107,900
310	8-6963-02	移動式フィルムミラーT-2832	136,000	130,400
317	8-7841-01	エクササイズマット H-9285	4,800	4,600
317	0-8665-01	ストレッチローラー H-7280	7,000	6,800
317	0-8665-02	ストレッチローラーH-7234	3,900	3,800
317	0-8665-03	ストレッチローラーH-7330	2,500	2,400
317	8-4803-01	バランスクッションH-8955B	3,300	3,200
317	8-4803-02	バランスクッションH-8955R	3,300	3,200
318	7-1968-01	ラバーコートダンベル H-9054	1,120	1,100
318	7-1968-02	ラバーコートダンベル H-9055	2,230	2,200
318	7-1968-03	ラバーコートダンベル H-9056	3,200	2,800
321	7-1976-01	レクリエーションパド&テニスB4125	19,200	18,700
321	7-1974-01	ターゲットプレイシート B-3597A	5,800	6,000
321	7-1974-02	ターゲットプレイシート B-3597B	5,800	6,000
321	7-1974-03	ターゲットプレイシート B-3597C	5,800	6,000
321	7-1974-04	ターゲットプレイシート B-3597D	5,800	6,000
322	7-1971-01	浮遊スカーフ B-3516	890	930
322	7-1971-02	浮遊スカーフ B-2306	1,310	1,380
322	8-2623-01	リズム楽器セット W6079	42,000	48,000
322	8-2617-04	和太鼓大 楽器 NK10	18,000	19,800



□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□大宮営業所

□西東京営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価格改定表

研究用素材・材料&フッ素樹脂2015＞2016

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
101	3-2323-01	シートFR-350-黒-□500-1	9,000	18,000
101	3-2323-02	シートFR-350-黒-□500-2	18,000	36,000
101	3-2323-03	シートFR-350-黒-□500-3	27,000	54,000
101	3-2323-04	シートFR-350-黒-□500-5	45,000	90,000
101	3-2323-05	シートFR-350-黒-□500-10	90,000	180,000
127	5-5644-01	ミリシール FWMS01800 375入	14,200	14,400
135	3-2517-01	精細ポリプロピレンメッシュ1	143,000	49,600
135	3-2517-02	精細ポリプロピレンメッシュ2	176,000	65,800
135	3-2517-07	精細ポリプロピレンメッシュ7	163,000	39,800
135	3-2517-08	精細ポリプロピレンメッシュ8	138,000	33,400
135	3-2517-09	精細ポリプロピレンメッシュ9	125,000	28,000
135	3-2517-10	精細ポリプロピレンメッシュ10	110,000	23,600
135	3-2517-11	精細ポリプロピレンメッシュ11	101,000	19,400
135	3-2517-12	精細ポリプロピレンメッシュ12	94,200	16,200
135	2-9820-02	樹脂メッシュPPS-#60	13,300	17,900
139	3-2505-01	高密度ポリエチレンネットH01	12,800	6,400
139	3-2505-02	高密度ポリエチレンネットH02	13,000	6,500
139	3-2505-03	高密度ポリエチレンネットH03	13,200	6,600
139	3-2505-04	高密度ポリエチレンネットH04	13,400	6,700
139	3-2505-05	高密度ポリエチレンネットH05	13,400	6,700
139	3-2505-06	高密度ポリエチレンネットH06	14,000	7,000
139	3-2505-07	高密度ポリエチレンネットH07	13,400	6,700
139	3-2505-08	高密度ポリエチレンネットH08	14,500	7,200
139	3-2505-09	高密度ポリエチレンネットH09	14,500	7,200
139	3-2505-10	高密度ポリエチレンネットH10	13,400	6,700
139	3-2505-11	高密度ポリエチレンネットH11	13,400	6,700
139	3-2505-12	高密度ポリエチレンネットH12	12,300	6,100
139	3-2515-01	ネトロンネットWF1-620	13,200	6,600
139	3-2515-02	ネトロンネットWF1-1240	15,000	7,400
139	3-2515-03	ネトロンネットWF1-2000	17,200	8,600
139	3-2515-04	ネトロンネットWF2-300	12,300	6,200
139	3-2515-05	ネトロンネットWF2-400	12,800	6,400
139	3-2515-06	ネトロンネットWF2-620	13,200	6,200
139	3-2515-07	ネトロンネットWF2-1240	15,000	7,400
139	3-2515-08	ネトロンネットWF2-2000	17,200	8,600
139	3-2515-09	ネトロンネットWF4	13,200	6,200
139	3-2515-13	ネトロンネットWF5-1000	13,600	6,800
139	3-2515-14	ネトロンネットWF5-2000	15,800	7,800
139	3-2515-20	ネトロンネットC-WF9	13,200	6,200
139	3-2515-21	ネトロンネットAN1-300	12,300	6,200
139	3-2515-22	ネトロンネットAN1-400	12,300	6,200
139	3-2515-23	ネトロンネットAN1-620	13,200	6,600
139	3-2515-24	ネトロンネットAN1-1240	15,000	7,400
139	3-2515-25	ネトロンネットAN2-300	11,900	5,800
139	3-2515-26	ネトロンネットAN2-400	11,900	5,800
139	3-2515-27	ネトロンネットAN2-620	12,300	6,200
139	3-2515-28	ネトロンネットAN2-1240	13,200	6,600
139	3-2515-29	ネトロンネットAN3-300	12,300	6,200
139	3-2515-30	ネトロンネットAN3-400	12,300	6,200
139	3-2515-31	ネトロンネットAN3-620	13,200	6,600
139	3-2515-32	ネトロンネットAN3-1240	15,000	7,400
139	3-2515-33	ネトロンネットSS1	12,800	6,400
139	3-2515-34	ネトロンネットD1	15,000	7,400
139	3-2515-35	ネトロンネットD3-1000	16,300	8,200
139	3-2515-36	ネトロンネットD3-1500	18,900	9,800
139	3-2515-37	ネトロンネットD3-2000	21,600	10,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
139	3-2515-39	ネトロンネットD6-910	12,800	6,400
139	3-2515-40	ネトロンネットD6-620	12,300	6,200
139	3-2515-41	ネトロンネットD6-1240	13,200	6,600
139	3-2515-42	ネトロンネットD7	12,300	6,200
139	3-2515-43	ネトロンネットHX25A	13,200	6,200
139	3-2515-44	ネトロンネットBS1-300	12,300	6,200
139	3-2515-45	ネトロンネットBS1-400	12,800	6,400
139	3-2515-46	ネトロンネットBS1-620	13,200	6,600
139	3-2515-47	ネトロンネットBS1-1000	14,000	7,000
139	3-2515-48	ネトロンネットBS1-1240	14,500	7,200
139	3-2515-49	ネトロンネットBS2-300	12,300	6,200
139	3-2515-50	ネトロンネットBS2-400	12,800	6,400
139	3-2515-51	ネトロンネットBS2-620	13,200	6,600
139	3-2515-52	ネトロンネットBS2-1240	15,000	7,400
139	3-2515-53	ネトロンネットK-GN3-1000	13,200	6,200
139	3-2515-54	ネトロンネットK-GN3-2000	15,400	7,600
139	3-2515-55	ネトロンネットMM-46	11,900	5,800
196	4-4012-01	フッ素加工広口試薬瓶2197-0004	500	533
196	4-4012-02	フッ素加工広口試薬瓶2197-0008	740	783
196	4-4012-03	フッ素加工広口試薬瓶2197-0016	990	1,042
196	4-4012-04	フッ素加工広口試薬瓶2197-0032	1,830	1,917
196	4-4012-05	フッ素加工大型広口瓶2124-0005	3,790	4,000
196	4-5647-11	フッ素加工細口試薬瓶2097-0008	530	558
196	4-5647-12	フッ素加工細口試薬瓶2097-0016	740	783
196	4-5647-13	フッ素加工細口試薬瓶2097-0032	1,290	1,350
196	4-5647-04	フッ素加工細口試薬瓶2097-0005	3,950	4,200
196	4-5647-05	フッ素加工細口試薬瓶2097-0010	5,450	5,700
196	4-5648-01	フッ素加工大型瓶20970020 10L	13,120	13,500
196	4-5648-02	フッ素加工大型瓶20970050 20L	17,640	18,200
196	1-6487-01	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0020	28,940	30,400
196	1-6487-02	フッ素加工活栓付角型瓶2327-0050	34,960	36,700
204	5-4020-01	把手付ビーカー 1511-1000	41,900	43,000
204	5-4020-02	把手付ビーカー 1511-3000	58,400	60,000
207	1-8777-01	遠心瓶 3127-0250	19,100	19,700
207	1-7907-01	オークリッジ遠心管 3114-0010	8,100	8,360
207	1-7907-02	オークリッジ遠心管 3114-0030	11,600	12,000
207	1-7907-03	オークリッジ遠心管 3114-0050	14,000	14,400
208	7-189-04	FEP分液ロート 500mL	27,300	28,200
210	1-197-01	エアモニタリングフィルタ7592-104	60,900	62,800
227	7-219-01	マイクロ回転子 A 3入	1,400	1,500
227	7-219-02	マイクロ回転子 B 3入	1,500	1,600
227	7-219-03	マイクロ回転子 C 3入	1,500	1,600
227	7-219-04	マイクロ回転子 D 3入	1,400	1,500
227	7-219-05	マイクロ回転子 E 3入	1,400	1,500
227	7-219-06	マイクロ回転子 F 3入	1,400	1,500
227	7-219-07	マイクロ回転子 G 3入	2,500	2,700
227	7-219-08	マイクロ回転子 H 3入	1,600	1,700
227	7-219-09	マイクロ回転子 I 3入	1,900	2,000
227	7-219-10	マイクロ回転子 J 3入	2,400	2,600
227	7-220-01	翼付マイクロ回転子5. 5X9. 5mm2入	4,000	4,400
227	7-220-02	翼付マイクロ回転子2入10. 5X11. 8	4,000	4,400
227	7-220-03	翼付マイクロ回転子16mm丸底試験管2入	4,100	4,500
227	7-220-04	翼付マイクロ回転子 円錐型遠濾管用 2入	4,100	4,500
227	7-222-01	フロート攪拌子 6630-0250	10,900	11,200
227	7-222-03	フロート攪拌子 6630-1000	18,900	19,500
227	7-222-05	フロート攪拌子 6630-4000	22,000	22,700



□大阪本社

□東京支店

□横浜支店

□名古屋支店

□札幌営業所

□仙台営業所

□つくば営業所

□大宮営業所

□西東京営業所

□静岡営業所

□京都営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□高松営業所

□福岡営業所

□沖縄営業所

価格改定表

プロセスソリューションカタログ2016

平成29年4月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、平成29年4月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■プロセスソリューションカタログ2016

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
26	2-7206-01	メディコンS 35μm	11,000	12,500
26	2-7206-02	メディコンS 50μm	11,000	12,500
26	2-7207-01	メディコンN 35μm	7,300	8,500
26	2-7207-02	メディコンN 50μm	7,300	8,500
36	1-3867-01	プレートウォッシャー5165000	650,000	660,000
36	2-1509-01	スペクトロフォトメーター51119250	1,650,000	1,680,000
36	2-1509-02	スペクトロフォトメーター51119350	1,860,000	1,880,000
36	2-1509-12	微量核酸定量プレートN12391	376,000	380,000
38	2-5213-01	マイクロプレート6005550	64,000	40,000
38	2-5213-02	マイクロプレート6005558	245,000	153,000
38	2-5213-05	マイクロプレート6005920	142,000	112,000
38	2-5213-06	マイクロプレート6005928	559,000	443,000
38	2-5213-13	マイクロプレート6004550	134,000	116,000
38	2-5213-14	マイクロプレート6004558	480,000	440,000
38	2-5213-15	マイクロプレート6004580	78,000	77,000
38	2-5213-16	マイクロプレート6004920	108,000	77,000
43	3-3449-01	防爆シールドZ231363-1EA	83,400	88,500
55	1-2173-01	MilliQ用ボリツシャルCPAK000J	37,200	37,700
55	1-9470-18	MilliQ用フィルタCDUFBIO01	24,000	24,300
55	1-9470-52	30Lタンクキット TANKINO3J	176,000	178,000
55	2-5863-12	超純水・純水製造装置TANKINO6J	209,000	212,000
60	3-3406-01	細胞培養プレート145380	5,240	5,500
61	3-3404-01	セルファクトリー173239JP	165,900	170,900
61	3-3404-02	セルファクトリー173238	187,740	193,400
61	3-3404-11	セルファクトリー170769	13,860	14,300
61	3-3407-01	ローラーボトル1060-05(標準)	29,000	29,800
61	3-3407-02	ローラーボトル1060-85(標準)	33,600	34,600
61	3-3407-03	ローラーボトル1860-22(ロング)	55,880	57,600
61	3-3407-04	ローラーボトル1760-20(波型表面)	34,800	35,800
61	3-3407-05	ローラーボトル2160-05(波型表面)	34,800	35,800
61	3-3407-06	ローラーボトル4260-22	53,460	55,000
61	3-3452-01	フィルセルファクトリー140000	36,240	37,300
61	3-3452-02	フィルセルファクトリー140250	45,360	46,700
61	3-3452-03	フィルセルファクトリー140360	55,440	57,100
61	3-3452-04	フィルセルファクトリー140400	55,860	57,500
61	3-3452-05	フィルセルファクトリー140410	159,420	164,300
61	3-3453-01	セルファクトリー165250	48,320	49,800
61	3-3453-02	セルファクトリー167695	37,800	39,000
61	3-3453-03	セルファクトリー140004JP	138,600	142,800
61	3-3453-04	セルファクトリー164327	55,860	57,500
61	3-3453-05	セルファクトリー170009	159,420	164,300
61	3-3453-11	セルファクトリー179553	57,200	58,900
61	3-3453-12	セルファクトリー167525	6,800	7,000
61	3-3453-13	セルファクトリー140050A(ロート)	5,420	5,600
68	2-4026-01	クライオボックス 5026-1010	2,100	2,160
68	2-5675-01	クライオチューブカバー343958	38,700	39,800
68	2-5675-11	エンボスヒーター81100037	4,000	4,100
77	2-5208-02	細胞培養用水H20CC1006 6本入	26,800	27,200
77	2-5208-04	細胞培養用水H20CC0506 6本入	14,800	15,000
77	2-5208-05	細胞培養用水H20CC0106 6本入	9,200	9,300
77	2-5209-01	分子生物学用水H20MB1001 1本入	5,000	5,100
77	2-5209-02	分子生物学用水H20MB1006 6本入	26,800	27,200
77	2-5209-04	分子生物学用水H20MB0506 6本入	14,800	15,000
77	2-5209-05	分子生物学用水H20MB0106 6本入	12,600	12,800
79	2-6097-01	増強試薬46641	8,600	9,000
79	2-6097-02	増強試薬46640	35,800	37,200
81	2-6138-01	無細胞タンパク質合成キット88881	27,300	28,400
82	2-5954-02	DNA抽出PCRキットXNAT2R1KT	335,000	351,800
82	2-5954-03	DNA抽出PCRキットXNAT10RXN	5,200	5,500
82	2-5954-04	PCRキットXNAT-100RXN	37,700	39,600
82	2-5954-05	PCRキットXNAT-100ORXN	345,900	363,200
82	2-5954-06	DNA抽出PCRキットXNAB21KT	38,100	40,100
82	2-5954-07	DNA抽出PCRキットXNAB2R1KT	385,800	238,000
82	2-5954-10	DNA抽出PCRキットXNAB1KT	39,400	41,400
82	2-5954-11	DNA抽出PCRキットXNABE1KT	174,200	183,000
82	2-5954-12	DNA抽出PCRキットXNABR1KT	391,900	411,500
82	2-5954-14	DNA抽出PCRキットXNAP21KT	35,600	37,400
82	2-5954-15	DNA抽出PCRキットXNAP2E1KT	188,300	197,800
82	2-5954-16	DNA抽出PCRキットXNAR1KT	359,500	377,500
82	2-5954-18	DNA抽出PCRキットXNAP1KT	36,000	37,800
82	2-5954-19	DNA抽出PCRキットXNAPE1KT	177,400	186,300
82	2-5954-20	DNA抽出PCRキットXNAPR1KT	341,800	358,900
82	2-5954-21	DNA抽出PCRキットXNAS1KT	42,000	44,100
82	2-5954-23	DNA抽出PCRキットXNAS2KT	45,000	47,400
82	2-5954-25	DNA抽出キットE30041.2ML	27,300	30,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
82	2-5954-26	DNA抽出PCRキットE300412ML	213,100	236,800
82	2-5954-27	DNA抽出キットE3004125ML	1,502,300	1,669,000
82	2-5954-28	DNA抽出キットR47751.2ML	33,100	36,800
82	2-5954-29	DNA抽出PCRキットR477512ML	219,100	243,400
82	2-5954-30	DNA抽出キットR4775125ML	1,332,500	1,480,430
82	2-5954-31	DNA抽出PCRキットT307330ML	53,500	59,500
84	3-3403-01	2Dコードリーダー3125JP	180,000	198,000
84	3-3403-02	2Dコードリーダー3115-11	640,000	704,000
84	3-3451-11	2Dチューブ4463(セブラシール)	8,800	9,000
84	3-3451-12	2Dチューブ4464(セブラシール)	9,200	9,400
84	3-3451-13	2Dチューブ4465	9,800	10,000
84	3-3451-14	2Dチューブ4466	10,600	10,900
91	2-2173-01	環境測定培地SCD ICR90	5,500	5,600
91	2-2173-02	環境測定培地SCD LT ICR90	5,500	5,600
91	2-2173-03	環境測定培地SCD LTHThICR90	5,500	5,600
91	2-2173-04	環境測定培地サブローLTHTh	5,500	5,600
91	2-2173-05	環境測定培地セファーゼ含有SCD LT	20,700	20,900
91	2-2173-06	環境測定培地ペナーゼ含有SCDLTHTh	9,700	9,800
91	2-3590-01	クリーンルーム環境検査用スワブ ICR	12,400	12,500
91	2-3590-11	クリーンルーム環境検査用スワブ専用ラック	26,900	27,200
91	3-3395-01	プレートSCD LTHTh-ICR+	7,900	8,000
91	3-3395-02	プレートSCD LT-ICR+	6,500	6,600
91	3-3395-03	プレートSD LTHTh-ICR+	6,500	6,600
91	3-3395-04	プレートセファーゼSCD LT-ICR+	17,300	17,500
92	1-4444-01	ウォーターサンブラー MHPC10025	30,900	31,300
92	2-2219-01	コンタクトスライドTC	5,600	5,700
92	2-2219-02	コンタクトスライドTC-γ	8,000	8,600
92	2-2219-03	コンタクトスライドDE-γ	6,700	6,800
92	2-2219-04	コンタクトスライドYM	6,700	6,800
92	2-2219-05	コンタクトスライドSDX	6,700	6,800
92	2-2219-06	コンタクトスライドSDX-γ	6,700	6,800
92	2-2219-07	コンタクトスライドC	6,700	6,800
93	2-2798-01	エアサンブラーRCSハイフロータッチ	763,800	773,000
93	2-2798-12	エアサンブラー専用培地TSM	27,600	27,900
93	2-2798-14	エアサンブラー専用培地SDX	27,600	27,900
93	2-8645-02	培地カセット ATSMTTD60	33,000	33,400
93	2-8645-03	培地カセット ATSMSTD60	31,700	32,100
93	2-8645-04	培地カセット ATSMTTB24	21,000	21,300
93	2-8645-05	培地空カセット ATSMC0114	34,500	34,900
93	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	27,600	27,900
93	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	27,600	27,900
93	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	27,600	27,900
94	2-4222-01	エアサンブラー1.09219.0001	541,200	492,700
94	2-4222-02	エアサンブラー1.09191.0001	860,000	881,500
102	1-4458-01	純水製造装置 ZFDJ STD KT	213,000	216,000
102	1-5789-01	純水製造装置 ZFDJ000KT	167,000	169,000
102	1-5789-02	交換用カートリッジ CPDIONJM1	15,300	15,500
102	1-5789-12	フィルター取付アダプタMDI02ADAP	7,700	7,800
107	2-2187-01	インジケータEZ Test Gas	28,500	28,800
108	2-2170-01	バイオロジカルインジケータEOG	17,000	17,200
109	2-281-01	フィルターピンセット 399-0001	4,500	4,700
109	2-7518-01	メンブレンディスペンサーEZDISP001	113,400	115,000
109	2-7557-01	滅菌済フィルター GSWG047S6	77,500	78,400
109	2-7557-02	滅菌済フィルター HABG047S6	64,000	64,800
109	2-7557-03	滅菌済フィルター HAWG047S6	64,000	64,800
109	2-7557-04	滅菌済フィルター AABG047S6	72,100	73,000
109	2-7557-05	滅菌済フィルター AAWG047S6	72,100	73,000
109	3-3442-01	ディスペンサーカーブEZCURVE01	279,600	283,000
109	3-3442-02	ディスペンサーカーブEZCURVEAC	243,000	246,000
110	2-2797-01	吸引ろ過ポンプEZ-Stream	196,400	199,000
110	2-2797-11	吸引ろ過ポンプシリコンチューブ	13,500	13,700
110	2-7520-02	マニホールド XX1104710	12,100	12,200
110	2-7520-11	マニホールドEZFITHOLD3	324,300	328,000
110	2-7520-13	ピンセット 3本入 XX6200006P	6,600	6,700
110	2-7520-21	マイクロフィルヘッドEZFITMIHE1	22,300	22,600
110	2-7520-22	フィルVIS用ヘッドEZFITLHOHE1	20,200	20,400
110	2-7520-23	高さ調整用EZFITEXTE1	33,700	34,100
110	2-7520-24	マニホールドEZFITHOLD1	197,400	200,000
110	2-7520-25	マニホールドEZFITHOLD6	538,500	545,000
110	2-7521-01	ミドリレックスプラス MXPLPLUS01	447,200	447,000
111	2-7522-01	アンブル培地 MHA000P2E	12,500	12,700
111	2-7522-02	アンブル培地 MHA000P2T	12,800	13,000
111	2-7522-03	アンブル培地 MHA00P2TT	12,800	13,000
111	2-7522-05	アンブル培地 PD20047S0	12,000	12,100

■プロセスソリューションカタログ2016

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
111	2-7522-06	アンブル培地MHA000P2N	12,800	13,000
111	3-3399-01	シンビオポンプSYMBLFOH1JP	1,874,400	1,896,900
111	3-3399-02	シンビオポンプSYMBISL01JP	2,016,400	2,040,600
111	3-3399-03	シンビオポンプTZHALA210	36,800	37,200
111	3-3399-04	シンビオポンプTZHALV210	37,700	38,200
111	3-3399-05	シンビオポンプTZHASV210	37,700	38,200
111	3-3399-06	シンビオポンプTZHAPC210	36,800	37,200
111	3-3399-07	シンビオポンプTZHAMD210	49,000	49,600
111	3-3399-08	シンビオポンプTZHADA210	69,900	70,700
111	3-3399-09	シンビオポンプTZHASV210	46,400	47,000
111	3-3399-10	シンビオポンプTZHADV210	42,700	43,200
111	3-3399-11	シンビオポンプTZHVAB210	39,500	40,000
111	3-3399-12	シンビオポンプTZHVDV210	47,200	47,800
111	3-3399-13	ステリテスト TZHVS210	39,200	39,700
111	3-3399-14	シンビオポンプTZHVLV210	40,000	40,500
111	3-3399-15	シンビオポンプTZHVSL210	46,900	47,500
111	3-3478-01	迅速検出システムEZFKIT001JP	3,027,300	3,060,000
111	3-3478-11	微生物迅速検出システムEZFREAG57	23,400	23,700
112	3-3479-01	洗浄液STBMRFA12	6,100	6,200
112	3-3479-02	洗浄液STBMRFA12DP	11,200	11,300
112	3-3479-03	洗浄液STBMRFA34	5,700	5,800
112	3-3479-04	洗浄液STBMRFA64	10,300	10,400
112	3-3479-05	洗浄液STBMRFD34	5,500	5,600
112	3-3479-06	洗浄液STBMRFK34	8,200	8,300
112	3-3483-01	試験用液体培地1.46406.0010	6,500	6,600
112	3-3483-02	試験用液体培地1.46386.0010	6,700	6,800
112	3-3483-03	試験用液体培地1.46456.0010	7,400	7,500
112	3-3483-04	試験用液体培地1.46333.0010	6,700	6,800
112	3-3483-05	試験用液体培地1.46317.0010	6,700	6,800
112	3-3483-06	試験用液体培地1.46380.0010	6,700	6,800
112	3-3484-01	試験用液体培地1.46220.0020	4,800	4,900
112	3-3484-02	試験用液体培地1.46220.0100	22,500	22,800
112	3-3484-03	試験用液体培地1.46139.0020	4,800	4,900
112	3-3484-04	試験用液体培地1.46139.0100	22,500	22,800
112	3-3484-05	試験用液体培地1.46432.0020	4,300	4,400
112	3-3484-06	試験用液体培地1.46432.0100	16,600	16,800
112	3-3619-01	洗浄液1.46470.0010	7,000	7,100
112	3-3619-02	洗浄液1.46415.0006	6,700	6,800
112	3-3619-03	洗浄液1.46397.0010	6,700	6,800
112	3-3619-04	洗浄液1.46483.0006	6,700	6,800
112	3-3619-05	洗浄液1.46469.0006	7,500	7,600
113	3-3438-01	滅菌スパチュラ14-375-253	17,400	17,900
113	3-3439-01	デイスボ滅菌スプーン14-375-254	29,800	30,600
113	3-3439-02	デイスボ滅菌スプーン14-375-255	30,400	31,300
113	3-3439-03	デイスボ滅菌スプーン14-375-256	27,500	28,300
113	3-3439-04	デイスボ滅菌スプーン14-375-257	25,300	26,000
114	1-8773-01	滅菌三角フラスコ 4112-0125	14,640	15,100
114	1-8773-02	滅菌三角フラスコ 4112-0250	7,920	8,200
114	1-8773-03	滅菌三角フラスコ 4112-0500	11,760	12,100
114	1-8773-04	滅菌三角フラスコ 4112-1000	9,960	10,300
114	1-8773-05	滅菌三角フラスコ 4112-2000	14,080	14,500
114	1-8773-06	滅菌三角フラスコ 4113-0125	15,120	15,600
114	1-8773-07	滅菌三角フラスコ 4113-0250	8,520	8,800
114	1-8773-08	滅菌三角フラスコ 4113-0500	12,480	12,800
114	1-8773-09	滅菌三角フラスコ 4113-1000	10,440	10,700
114	1-8773-10	滅菌三角フラスコ 4113-2000	14,560	15,000
114	1-8773-11	滅菌三角フラスコ4112-2800	15,000	15,400
114	1-8773-12	滅菌三角フラスコ4113-2800	15,880	16,400
114	2-2261-01	嫌気培養ジャーシステム嫌気ジャー	18,600	18,800
114	2-2261-02	嫌気培養ジャーシステム用シャーレラック	6,600	6,700
114	2-2261-11	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤A	5,000	5,100
114	2-2261-12	嫌気培養ジャーシステムガス発生剤C	9,700	9,800
114	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	5,100	5,200
114	2-2261-13	嫌気培養ジャーシステム嫌気指示薬	5,100	5,200
114	2-2526-01	嫌気培養バックC mini	8,600	8,700
114	2-2526-02	嫌気培養バックA mini	10,300	10,400
114	2-2526-03	嫌気培養バックP	5,300	5,400
114	2-2526-11	嫌気培養バックアネロクリップ	50,100	50,700
114	2-9607-01	滅菌三角フラスコ4115-0125	15,360	15,800
114	2-9607-02	滅菌三角フラスコ4115-0250	8,880	9,100
114	2-9607-03	滅菌三角フラスコ4115-0500	12,720	13,100
114	2-9607-04	滅菌三角フラスコ4115-1000	10,560	10,900
114	2-9607-05	滅菌三角フラスコ4115-2000	15,440	15,900
114	2-9607-06	滅菌三角フラスコ4116-0125	15,840	16,300
114	2-9607-07	滅菌三角フラスコ4116-0250	9,360	9,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
114	2-9607-08	滅菌三角フラスコ4116-0500	13,200	13,700
114	2-9607-09	滅菌三角フラスコ4116-1000	10,920	11,300
114	2-9607-10	滅菌三角フラスコ4116-2000	15,880	16,400
114	2-9607-11	滅菌三角フラスコ4115-2800	16,800	17,300
114	2-9607-12	滅菌三角フラスコ4116-2800	17,200	17,700
114	3-3440-01	希釈用ボトル2500-0280	16,680	17,500
114	3-3440-02	希釈用ボトル2500-0380	19,320	20,300
114	3-3644-01	希釈用ボトル2505-0280	12,360	13,000
114	3-3644-02	希釈用ボトル2505-0380	14,760	15,500
117	3-3493-01	粉末培地1.11972.0500	32,300	32,700
117	3-3493-02	粉末培地1.00888.0010	22,400	22,700
117	3-3493-03	粉末培地1.10259.0500	40,300	40,800
117	3-3493-04	粉末培地1.05410.0500	27,400	27,700
117	3-3493-05	粉末培地1.11699.0500	28,300	28,600
117	3-3493-06	粉末培地1.05411.0500	24,700	25,000
117	3-3493-07	粉末培地1.10455.0500	20,700	20,900
117	3-3493-08	粉末培地1.05406.0500	29,900	30,300
117	6-8814-01	粉末培地5404 マンニト食塩寒天	9,700	9,800
117	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,600	13,800
117	6-8814-05	粉末培地 セレウス菌選択寒天 14736	14,800	15,000
117	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	11,900	12,000
117	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,600	10,700
117	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	10,700	10,800
117	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	12,600	12,800
117	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	18,600	18,800
117	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,300	13,500
117	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,000	18,200
117	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	54,400	55,100
117	6-8814-17	粉末培地ノボビオシン加mEC 14582	13,700	13,900
117	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,300	12,400
117	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレイト培地16845	9,800	9,900
117	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,000	13,200
117	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,200	11,300
117	6-8814-23	粉末培地 ECブイオン 10765	11,800	11,900
117	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,400	13,600
117	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	48,200	48,800
117	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,000	34,400
117	6-8814-29	粉末培地 EEMブイオン 13826	12,500	12,700
117	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	17,900	18,100
117	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	13,900	14,100
117	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,600	5,700
117	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,500	20,700
117	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,000	15,200
117	6-8814-35	TCBS寒天 10263	9,900	10,000
117	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,300	15,500
117	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	8,800	8,900
117	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,100	14,300
117	6-8814-40	セレナイトシスチンブイオン7709	22,500	22,800
117	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	22,900	23,200
117	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	14,800	15,000
117	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,400	18,600
117	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,100	15,300
117	6-8814-48	粉末培地 1.01295.0001	10,400	10,500
117	6-8814-49	粉末培地 1.01298.0001	7,400	7,500
117	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,300	15,500
117	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,700	10,800
117	6-8814-54	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	10,100	10,200
117	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	17,900	18,100
117	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	18,800	19,000
117	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	49,700	50,300
117	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	11,900	12,000
117	6-8814-64	粉末培地 セトリマド寒天	21,300	21,600
117	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,700	8,800
117	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	6,200	6,300
117	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,200	14,400
117	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,200	11,300
117	6-8814-71	粉末培地フレイザーリステリア増菌ブイオン	18,300	18,500
117	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	31,700	32,100
117	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	20,900	21,200
117	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタプレート	6,000	6,100
117	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,500	19,700
117	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,000	23,300
117	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	11,000	11,100
117	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョンブイオン	25,400	25,700
117	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,100	20,300

■プロセスソリューションカタログ2016

平成29年4月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
117	6-8814-86	粉末培地 12122	11,500	11,600
117	6-8814-90	粉末培地 ポルトンブイオン選択剤	26,400	26,700
117	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,000	16,200
117	6-8814-92	粉末培地 カンピロバクターCCDA選択剤	19,300	19,500
117	6-8814-94	粉末培地 11781	10,100	10,200
119	3-3394-01	ペプトン緩衝液1.46480.0010	6,500	6,600
119	3-3394-02	ペプトン緩衝液1.46360.0006	5,300	5,400
119	3-3394-03	ペプトン緩衝液1.46367.0010	6,700	6,800
119	3-3394-04	ペプトン緩衝液1.46368.0006	16,100	16,300
119	3-3394-05	ムペプトン緩衝液1.46371.0006	5,300	5,400
119	3-3394-06	ペプトン緩衝液1.46421.0006	6,500	6,600
119	3-3394-07	ペプトン緩衝液1.46381.0006	16,100	16,300
119	3-3605-01	測定用培地1.00092.0010	8,000	8,100
119	3-3605-02	測定用培地1.00093.0010	8,000	8,100
119	3-3605-03	測定用培地1.00427.0500	32,800	33,200
119	3-3605-04	測定用培地1.00432.0010	22,700	23,000
119	3-3605-05	測定用培地1.00439.0010	20,300	20,500
119	3-3620-01	顆粒培地1.02449.0060	60,300	61,000
119	3-3620-02	顆粒培地1.02448.0060	20,000	20,200
120	3-3340-02	微生物試験培地1.46004.0020	5,200	5,300
120	3-3340-03	微生物試験培地1.46004.0120	22,000	22,300
120	3-3340-06	微生物試験培地1.46003.0020	5,200	5,300
120	3-3340-07	微生物試験培地1.46003.0120	22,500	22,800
120	3-3607-01	SCDブイオン1.00800.0500	18,500	18,700
120	3-3607-02	SCDブイオン1.00800.5000	96,000	97,200
120	3-3608-01	SCDブイオン1.00550.0500	16,400	16,600
120	3-3608-02	SCDブイオン1.00550.5000	118,300	120,000
120	3-3609-01	試験用液体培地1.46219.0020	5,600	5,700
120	3-3609-02	試験用液体培地1.46219.0100	23,500	23,800
120	3-3611-01	試験用液体培地1.46178.0020	5,100	5,200
120	3-3611-02	試験用液体培地1.46178.0100	25,800	26,100
120	3-3612-01	試験用液体培地1.46218.0020	5,600	5,700
120	3-3612-02	試験用液体培地1.46218.0100	29,300	29,700
120	3-3618-01	微生物試験培地1.46463.0010	7,500	7,600
120	3-3618-02	微生物試験培地1.46000.0020	5,300	5,400
120	3-3618-03	微生物試験培地1.46000.0120	28,000	28,300
120	3-3618-04	微生物試験培地1.46461.0010	6,500	6,600
120	3-3618-05	微生物試験培地1.46022.0020	5,300	5,400
120	3-3618-06	微生物試験培地1.46022.0120	28,000	28,300
120	3-3618-09	微生物試験培地1.46073.0020	5,300	5,400
120	3-3618-10	微生物試験培地1.46073.0120	28,000	28,300
120	3-3618-11	微生物試験培地1.46048.0020	5,300	5,400
120	3-3618-12	微生物試験培地1.46048.0120	28,000	28,300
120	3-3618-13	微生物試験培地1.46023.0020	5,300	5,400
120	3-3618-14	微生物試験培地1.46023.0120	28,000	28,300
120	3-3618-15	微生物試験培地1.46366.0010	5,900	6,000
125	2-5852-01	シングルバス カンピロバクター	22,500	22,800
125	2-5852-02	シングルバス E. coli O-157	21,500	21,800
125	2-5852-03	シングルバス サルモネラ	22,500	22,800
125	2-5852-11	シングルバス L. Mono	27,500	27,800
125	3-3459-01	ペプチダーゼ1.13301.0001	5,300	5,400
125	3-3482-01	E. coli1.13303.0001	19,500	19,700
128	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	15,500	16,000
132	3-3346-01	TLCプレート1.05721.0001	16,400	16,600
132	3-3346-02	TLCプレート1.05626.0001	33,900	34,300
132	3-3346-03	TLCプレート1.05724.0001	31,100	31,500
132	3-3346-04	TLCプレート1.15326.0001	28,400	28,700
132	3-3346-05	TLCプレート1.05553.0001	19,200	19,400
132	3-3346-06	TLCプレート1.16835.0001	10,800	10,900
132	3-3346-07	TLCプレート1.05748.0001	17,000	17,200
132	3-3347-01	TLCプレート1.05715.0001	18,000	18,200
132	3-3347-02	TLCプレート1.05729.0001	27,200	27,500
132	3-3347-03	TLCプレート1.05714.0001	38,300	38,800
132	3-3347-04	TLCプレート1.05808.0001	11,400	11,500
132	3-3347-05	TLCプレート1.05719.0001	36,700	37,100
132	3-3347-06	TLCプレート1.05789.0001	9,200	9,300
132	3-3347-07	TLCプレート1.15327.0001	29,300	29,700
132	3-3347-08	TLCプレート1.15341.0001	40,200	40,700
132	3-3347-09	TLCプレート1.05554.0001	13,800	14,000
132	3-3347-10	TLCプレート1.05570.0001	14,000	14,200
132	3-3347-11	TLCプレート1.16834.0001	9,600	9,700
132	3-3347-13	TLCプレート1.05562.0001	18,600	18,800
132	3-3347-14	TLCプレート1.05735.0001	13,700	13,900
132	3-3347-15	TLCプレート1.05750.0001	8,700	8,800
132	3-3347-16	TLCプレート1.05749.0001	32,300	32,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
132	3-3348-01	プレート1.13794.0001	47,700	48,300
132	3-3348-02	プレート1.13792.0001	51,200	51,800
132	3-3348-03	プレート1.13793.0001	81,800	82,800
132	3-3348-04	プレート1.11845.0001	42,600	43,100
132	3-3348-05	プレート1.11844.0001	48,300	48,900
132	3-3348-06	プレート1.05582.0001	26,800	27,100
132	3-3348-07	プレート1.11798.0001	32,800	33,200
132	3-3348-08	プレート1.11846.0001	53,100	53,700
132	3-3348-09	プレート1.05583.0001	29,500	29,900
132	3-3413-01	プレート* R * 1.05801.0001	15,100	15,300
132	3-3414-02	プレート* R * 1.05802.0001	12,900	13,100
132	3-3414-03	プレート* R * 1.05804.0001	29,400	29,800
132	3-3414-04	プレート* R * 1.05805.0001	25,900	26,200
140	2-6623-03	HPLCカラム51134	70,000	74,000
140	2-6623-04	HPLCカラム51135	75,000	79,000
140	2-6623-05	HPLCカラム51136	85,000	89,000
140	2-6623-06	HPLCカラム51137	90,000	94,000
144	3-3613-01	分析用試薬A998-4	10,600	10,800
144	3-3613-02	分析用試薬A452-4	3,370	3,400
144	3-3613-03	分析用試薬W5-4	3,370	3,400
144	3-3613-04	分析用試薬T425-4	14,100	14,300
144	3-3613-05	分析用試薬H302-4	4,900	5,000
144	3-3613-06	分析用試薬H350-4	11,200	11,400
144	3-3613-07	分析用試薬C620-4	10,000	10,200
144	3-3613-08	分析用試薬E195-4	7,650	7,800
144	3-3613-09	分析用試薬T290-4	6,120	6,200
144	3-3613-10	分析用試薬C607-4	9,790	9,900
144	3-3613-11	分析用試薬A949-4	6,630	6,700
144	3-3613-12	分析用試薬D143-4	8,160	8,300
144	3-3613-13	分析用試薬A383-4	15,300	15,500
144	3-3613-14	分析用試薬O296-4	14,300	14,500
144	3-3613-15	分析用試薬E127-4	11,200	11,400
145	3-3454-01	分析用試薬A955-500	4,900	5,000
145	3-3454-02	分析用試薬A955-1	6,730	6,800
145	3-3454-03	分析用試薬A955-212	11,200	11,400
145	3-3454-04	分析用試薬A955-4	15,900	16,100
145	3-3460-01	分析用試薬A456-500	3,570	3,600
145	3-3460-02	分析用試薬A456-1	3,880	3,900
145	3-3460-03	分析用試薬A456-212	5,920	6,000
145	3-3460-04	分析用試薬A456-4	7,140	7,200
145	3-3461-01	分析用試薬A461-500	3,880	3,900
145	3-3461-02	分析用試薬A461-1	5,100	5,200
145	3-3461-03	分析用試薬A461-212	7,140	7,200
145	3-3461-04	分析用試薬A461-4	10,100	10,300
145	3-3462-01	分析用試薬W6-500	3,570	3,600
145	3-3462-02	分析用試薬W6-1	3,770	3,800
145	3-3462-03	分析用試薬W6-212	4,280	4,300
145	3-3462-04	分析用試薬W6-4	4,900	5,000
146	3-3455-01	分析用試薬A117-05AMP	3,060	3,100
146	3-3455-02	分析用試薬A117-1AMP	3,060	3,100
146	3-3455-03	分析用試薬A117-10×1AMP	16,300	16,500
146	3-3455-04	分析用試薬A117-2AMP	3,060	3,100
146	3-3455-05	分析用試薬A117-50	6,940	7,000
146	3-3455-06	分析用試薬A113-1AMP	3,060	3,100
146	3-3455-07	分析用試薬A113-10×1AMP	14,300	14,500
146	3-3455-08	分析用試薬A113-50	5,920	6,000
146	3-3455-09	分析用試薬A116-05AMP	3,060	3,100
146	3-3455-10	分析用試薬A116-1AMP	3,060	3,100
146	3-3455-11	分析用試薬A116-10×1AMP	16,300	16,500
146	3-3455-12	分析用試薬A116-2AMP	3,060	3,100
146	3-3455-13	分析用試薬A116-50	7,650	7,800
146	3-3455-14	分析用試薬A114-50	5,100	5,200
146	3-3455-15	分析用試薬A115-50	5,100	5,200
146	3-3456-01	調整済分析用試薬LS118-500	4,080	4,100
146	3-3456-02	調整済分析用試薬LS118-1	4,590	4,700
146	3-3456-03	調整済分析用試薬LS118-212	6,630	6,700
146	3-3456-04	調整済分析用試薬LS118-4	7,960	8,100
146	3-3457-01	分析用試薬A465-500	56,100	56,900
146	3-3457-02	分析用試薬A470-500	43,900	44,600
146	3-3457-03	分析用試薬A471-500	75,500	76,600
146	3-3457-04	分析用試薬A466-500	42,800	43,400
146	3-3457-05	分析用試薬A463-500	53,000	53,800
146	3-3457-06	分析用試薬P170-500	39,800	40,400
146	3-3457-07	分析用試薬A467-500	42,800	43,400
146	3-3457-09	分析用試薬A468-500	51,000	51,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
146	3-3457-10	分析用試薬W9-500	9,180	9,300
146	3-3463-01	調整済分析用試薬LS119-500	4,080	4,100
146	3-3463-02	調整済分析用試薬LS119-1	4,590	4,700
146	3-3463-03	調整済分析用試薬LS119-212	6,630	6,700
146	3-3463-04	調整済分析用試薬LS119-4	6,940	7,000
146	3-3464-01	調整済分析用試薬LS120-500	4,900	5,000
146	3-3464-02	調整済分析用試薬LS120-1	6,940	7,000
146	3-3464-03	調整済分析用試薬LS120-212	12,800	13,000
146	3-3464-04	調整済分析用試薬LS120-4	17,300	17,600
146	3-3465-01	調整済分析用試薬LS121-500	4,080	4,100
146	3-3465-02	調整済分析用試薬LS121-1	7,140	7,200
146	3-3465-03	調整済分析用試薬LS121-212	12,200	12,400
146	3-3465-04	調整済分析用試薬LS121-4	17,900	18,200
147	2-8512-08	マニュアルシリンジ5190-1457	10,000	9,500
173	3-3398-01	緊急除去処理キット18-061A	104,700	108,000
173	3-3398-02	緊急除去処理キット18-061C	121,800	125,000
173	3-3398-03	緊急除去処理キット18-061B	103,600	107,000
182	3-1391-01	ベンチトップシステム空気清浄機ユニット付	326,000	352,000
182	3-1391-11	ベンチトップ交換用フィルターカートリッジ	81,000	88,000
200	2-4245-01	テストキット 1. 09751. 0001	502,300	508,000
200	2-4245-02	テストキット 1. 09752. 0001	521,400	528,000
200	2-4245-11	テストキット 1. 14560. 0001	12,300	12,400
200	2-4245-12	テストキット 1. 01796. 0001	12,300	12,400
200	2-4245-13	テストキット 1. 14547. 0001	12,400	12,500
200	2-4245-14	テストキット 1. 00609. 0001	12,400	12,500
200	2-4245-15	テストキット 1. 00594. 0001	12,900	13,100
200	2-4245-16	テストキット 1. 14739. 0001	12,400	12,500
200	2-4245-17	テストキット 1. 14558. 0001	12,400	12,500
200	2-4245-18	テストキット 1. 14544. 0001	12,400	12,500
200	2-4245-19	テストキット 1. 14559. 0001	12,400	12,500
200	2-4245-20	テストキット 1. 14730. 0001	11,700	11,800
200	2-4245-22	テストキット 1. 01764. 0001	16,200	16,400
200	2-4245-23	テストキット 1. 01787. 0001	16,200	16,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
200	2-4245-24	テストキット 1. 14834. 0001	13,500	13,700
200	2-4245-25	テストキット 1. 14731. 0001	15,500	15,700
200	2-4245-26	テストキット 1. 14562. 0001	16,400	16,600
200	2-4245-27	テストキット 1. 00615. 0001	16,400	16,600
200	2-4245-28	テストキット 1. 14552. 0001	14,100	14,300
200	2-4245-29	テストキット 1. 14563. 0001	13,800	14,000
200	2-4245-30	テストキット 1. 14764. 0001	13,800	14,000
200	2-4245-31	テストキット 1. 00614. 0001	13,800	14,000
200	2-4245-32	テストキット 1. 00613. 0001	16,100	16,300
200	2-4245-33	テストキット 1. 14763. 0001	16,100	16,300
200	2-4245-34	テストキット 1. 14549. 0001	12,700	12,900
200	2-4245-35	テストキット 1. 14553. 0001	12,900	13,100
200	2-4245-36	テストキット 1. 00809. 0001	12,700	12,900
200	2-4245-37	テストキット 1. 14543. 0001	14,000	14,200
200	2-4245-38	テストキット 1. 14729. 0001	14,000	14,200
200	2-4245-39	テストキット 1. 14546. 0001	13,100	13,300
200	2-4245-40	テストキット 1. 00616. 0001	13,100	13,300
200	2-5212-01	分光光度計1. 00706. 0001	539,700	546,000
200	2-5212-02	分光光度計1. 00707. 0001	830,800	841,000
210	2-2162-01	無菌性証明ワイパー ガンマワイブ 67	33,500	38,000
210	2-4230-01	無菌性証明ワイパー スーパーソープ	45,800	51,000
215	3-3443-01	プロセス・研究用洗剤CIP100	34,000	39,000
215	3-3443-02	プロセス・研究用洗剤CIP200	33,000	38,000
215	3-3443-03	プロセス・研究用洗剤CIP300	31,500	34,000
216	3-3365-01	デジタルラボ用旋光計ADP410	1,490,000	1,200,000
216	3-3365-02	デジタルラボ用旋光計ADP440	1,861,000	1,500,000
216	3-3366-01	旋光計ADP610	4,877,000	3,900,000
216	3-3366-02	旋光計ADP620	5,099,000	4,000,000
216	3-3366-03	旋光計ADP622	5,099,000	4,000,000
216	3-3366-04	旋光計ADP640	5,297,000	4,250,000
216	3-3366-05	旋光計ADP650	5,486,000	4,400,000
216	3-3366-06	旋光計ADP660	5,697,000	4,550,000



大阪本社

東京支店

つくば営業所

神戸営業所

横浜支店

大宮営業所

広島営業所

名古屋支店

西東京営業所

高松営業所

札幌営業所

静岡営業所

福岡営業所

仙台営業所

京都営業所

沖縄営業所