

価格改定表

研究用総合機器カタログ2019 サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
14	1-5197-01	送風定温乾燥器堅牢タイプ FC-1000	867,000	910,000
14	1-5197-02	送風定温乾燥器堅牢タイプ FC-2000	1,254,000	1,310,000
26	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	70,500	72,400
28	3-6815-01	CO2インキュベーター E-22	340,000	390,000
28	3-6815-02	CO2インキュベーター E-50	420,000	450,000
56	1-7549-01	ステンレス水槽 HSS-01	25,000	28,000
56	1-7549-02	ステンレス水槽 HSS-02	48,000	59,000
60	1-9593-01	缶石除去剤 オルガゾール10	1,150	1,165
64	3-6512-01	スタンダードホットプレートDSHP-1S	49,800	48,000
64	3-6512-02	スタンダードホットプレートDSHP-1L	69,800	63,000
64	3-6512-03	スタンダードホットプレートASHP-1S	39,800	38,000
64	3-6512-04	スタンダードホットプレートASHP-1L	59,800	55,000
80	1-7247-01	熱媒体金属ビーズ42370-002	47,800	51,300
80	1-7247-02	熱媒体金属ビーズ42370-004	78,500	83,900
80	1-7247-03	熱媒体金属ビーズ42370-008	137,500	147,000
84	1-2921-21	ドライバスインキュベーターH-203HN	49,000	62,000
84	1-2921-23	ドライバスインキュベーターH203PRON	98,000	107,000
84	1-2921-11	0.2ブロック24本QBLOCK-0.2	3,500	4,300
84	1-2921-12	1.5ブロック6本 QBLOCK-1.5	3,500	4,300
84	1-2921-13	2.0ブロック6本 QBLOCK-2.0	3,500	4,300
84	1-2921-14	15ブロック6本 HBLOCK-15	9,500	13,000
84	1-2921-15	50ブロック3本 HBLOCK-50	9,500	13,000
84	1-2921-16	プレートブロック FBLOCK-96	12,000	16,000
91	1-5921-01	エコミー電気炉ROP-001	98,000	107,000
91	1-5921-02	エコミー電気炉 ROP-001P	120,000	130,000
94	3-6543-01	小型プログラム電気炉 ROP-001H	189,000	206,000
95	1-5929-01	プログラム式るつぼ炉 RMF-100	320,000	352,000
95	1-6033-11	高性能マッフル炉 HPM-0N	368,000	412,000
95	1-6033-12	高性能マッフル炉 HPM-1N	418,000	450,000
95	1-6033-13	高性能マッフル炉 HPM-2N	648,000	713,000
96	1-5925-01	ガス置換マッフル炉 HPM-0G	495,000	545,000
96	1-5925-02	ガス置換マッフル炉 HPM-1G	545,000	598,000
96	1-5925-03	ガス置換マッフル炉 HPM-2G	768,000	855,000
99	1-7555-44	TMF-500N用ガス置換ユニット	61,000	67,000
99	1-7555-45	TMF-500N石英炉心管用ユニット	61,000	67,000
99	1-7555-43	TMF-300N用ガス置換ユニット	55,000	60,500
99	1-7555-44	TMF-500N用ガス置換ユニット	61,000	67,000
99	1-7555-45	TMF-500N石英炉心管用ユニット	61,000	67,000
99	1-7555-46	TMF-700N用ガス置換ユニット	73,000	80,000
99	1-7555-47	TMF-700N石英炉心管用ユニット	73,000	80,000
100	3-1474-01	スリーゾーン電気炉3ZTF-50	890,000	950,000
100	3-1474-02	スリーゾーン電気炉 3ZTF-50IC	950,000	1,040,000
100	1-7555-44	TMF-500N用ガス置換ユニット	61,000	67,000
100	1-7555-45	TMF-500N石英炉心管用ユニット	61,000	67,000
105	1-8691-01	温度コントロールセット SWS1503	40,000	49,000
105	1-8691-02	温度コントロールセット SWS1505	40,000	49,800
105	1-8691-03	温度コントロールセット SWS1510	41,000	51,700
105	3-1600-01	投込みヒーター-SAA1103	19,000	22,000
105	3-1600-02	投込みヒーター-SAA1105	20,000	23,100
105	3-1600-03	投込みヒーター-SAA1110	25,800	29,800
115	1-3190-01	ハンディークーラー用温度コントローラー	51,000	56,000
144	1-229-02	ペンシルミキサー DX	19,800	20,700
144	1-229-04	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒1型	1,200	1,300
144	1-229-05	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒2型	1,300	1,400
144	1-229-06	ペンシルミキサー 交換用攪拌棒3型	1,400	1,500
155	3-6511-01	スタンダードスターラー ASS-1N	46,000	41,000
155	3-6511-02	スタンダードスターラー DSS-1N	50,000	45,000
155	3-6545-01	スタンダードスターラー ASS-1HP	62,000	60,000
155	3-6545-02	スタンダードスターラー DSS-1HP	66,000	64,000
175	3-8944-01	丸フラ用アルミブロック 9728890	22,900	22,000
175	3-8944-02	丸フラ用アルミブロック 9728891	23,200	22,000
175	3-8944-03	丸フラ用アルミブロック 9728892	23,600	23,000
175	3-8944-04	丸フラ用アルミブロック 9728893	24,000	23,000
175	3-8944-05	丸フラ用アルミブロック 9728897	40,000	38,000
175	3-8944-06	丸フラ用アルミブロック 9728898	59,300	57,000
176	3-6514-02	ホットスターラー ASHS-1N	58,000	54,000
176	3-6513-01	ホットスターラー DSHS-1HP	83,000	78,000
176	3-6513-02	ホットスターラー ASHS-1HP	78,000	69,000
220	2-4527-01	ホモジナイザー 357538 ダウンス型	40,000	43,500
220	2-4527-02	ホモジナイザー 357542 ダウンス型	44,000	48,000
220	2-4527-03	ホモジナイザー 357544 ダウンス型	51,000	55,000
220	2-4527-04	ホモジナイザー 357546 ダウンス型	63,000	68,500
220	2-4527-05	ホモジナイザー 358034 ポッター型	39,000	42,500
220	2-4527-06	ホモジナイザー 358039 ポッター型	40,000	43,500
220	2-4527-07	ホモジナイザー 358133 テーパー型	20,000	21,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
220	2-4527-08	ホモジナイザー 357844 マイクロ	24,500	26,000
221	3-8509-01	ホモジナイザー5ml 6264837	36,000	19,700
221	3-8509-02	ホモジナイザー10ml 6264838	39,000	21,200
221	3-8509-03	ホモジナイザー15ml 6264839	45,000	22,700
221	3-8509-04	ホモジナイザー30ml 6264840	55,000	24,300
221	3-8509-05	ホモジナイザー55ml 6264841	58,000	30,000
234	2-6391-03	サニスペックテストバッグ・ミニフィルタ付	12,000	10,000
234	2-6391-04	サニスペックテストバッグ・エコフィルタ付	10,300	12,000
234	2-6391-51	テストバッグ フィルタ付 ケース売	100,000	110,000
234	2-6391-52	テストバッグ フィルタ無 ケース売	81,600	90,000
234	2-6391-53	テストバッグ ミニ フィルタ付 ケース売	80,000	85,000
234	2-6391-54	テストバッグ エコ フィルタ付 ケース売	93,000	105,000
234	2-6391-56	テストバッグ ソフト フィルタ付ケース売	79,600	90,000
236	3-5412-01	CRサンプリングバッグ EPL5590S	65,000	57,000
236	3-5412-02	CRサンプリングバッグ EPL4512S	66,000	57,000
236	3-5412-03	CRサンプリングバッグ EPL5515S	78,000	67,000
236	3-5412-04	CRサンプリングバッグ EPL7012S	83,000	72,000
236	3-5413-01	CRサンプリングバッグ EPR5590S	72,000	62,000
236	3-5413-02	CRサンプリングバッグ EPR4512S	71,000	61,000
236	3-5413-03	CRサンプリングバッグ EPR5515S	77,000	67,000
236	3-5413-04	CRサンプリングバッグ EPR7012S	88,000	77,000
250	7-340-01	PTFE球鉄芯入 1/4インチ	2,060	3,200
250	7-340-02	PTFE球鉄芯入 1/2インチ	2,850	3,200
254	6-257-01	ガラスビーズ BZ-08 1Kg入	1,800	2,420
254	6-257-02	ガラスビーズ BZ-06 1Kg入	1,650	2,160
254	6-257-03	ガラスビーズ BZ-04 1Kg入	1,500	2,040
254	6-257-04	ガラスビーズ BZ-02 1Kg入	1,500	2,040
254	6-257-05	ガラスビーズ BZ-01 1Kg入	1,500	2,040
254	6-567-01	ガラスビーズ BZ-1	2,200	2,800
254	6-567-02	ガラスビーズ BZ-2	2,800	3,560
254	6-567-03	ガラスビーズ BZ-3	3,100	3,950
254	6-567-04	ガラスビーズ BZ-4	4,000	5,090
254	6-567-05	ガラスビーズ BZ-5	4,600	5,860
254	6-567-06	ガラスビーズ BZ-6	5,000	6,360
254	6-567-07	ガラスビーズ BZ-7	7,400	9,420
254	6-567-08	ガラスビーズ BZ-10	9,200	11,710
254	6-567-09	ガラスビーズ BZ-12	9,800	12,470
259	5-3286-01	タングステン乳鉢セット D-1	196,000	203,000
259	5-3286-02	タングステン乳鉢セット D-2	281,000	290,000
259	5-3286-11	タングステン乳鉢セット S-1 浅型	180,000	187,000
259	5-3286-12	タングステン乳鉢セット S-2 浅型	263,000	270,000
283	3-1643-01	スコッチプライト工業パッド7447DOT	2,900	3,260
283	3-1643-02	スコッチプライト工業パッド7512DOT	2,900	3,260
283	3-1643-04	スコッチプライト工業パッド7515DOT	2,900	3,260
283	3-1643-05	スコッチプライト工業パッド7520DOT	2,900	3,260
283	3-1643-06	スコッチプライト工業パッド7530DOT	2,900	3,260
283	2-7694-01	スコッチプライト工業用パッド ヘアライン	4,200	4,250
283	2-7694-03	スコッチプライト工業用パッド 7440	6,200	6,300
283	2-7694-04	スコッチプライト工業用パッド 7446	4,700	4,800
283	2-7694-05	スコッチプライト工業用パッド 7447	6,200	6,350
283	2-7694-06	スコッチプライト工業用パッド 8447	6,900	7,100
283	2-7694-07	スコッチプライト工業用パッド 8448	6,200	6,350
283	2-7694-08	スコッチプライト工業用パッド 7448	6,200	6,350
284	3-162-01	がんこ S/GANKO ARAME	7,700	7,350
284	3-162-02	がんこ S/GANKO HOSOME	7,700	7,350
284	3-162-03	がんこ S/GANKO ARAME L	7,700	6,800
284	3-162-04	がんこ S/GANKO HOSOME L	7,700	6,800
284	3-377-01	マルチソフト 7557M/SOFTAVF	6,800	8,250
284	3-377-02	マルチソフト 7558M/SOFTSUF	6,800	8,250
285	2-7696-01	スポンジ研磨材 5081	220	230
285	2-7696-02	スポンジ研磨材 5082	220	230
285	2-7696-03	スポンジ研磨材 5083	220	230
285	2-7696-04	スポンジ研磨材 5084	220	230
285	2-7696-05	スポンジ研磨材 5085	220	230
285	2-7696-06	ジグゾーパズル型スポンジ研磨材 5081	230	240
285	2-7696-07	ジグゾーパズル型スポンジ研磨材 5082	230	240
285	2-7696-08	ジグゾーパズル型スポンジ研磨材 5083	230	240
285	2-7696-09	ジグゾーパズル型スポンジ研磨材 5084	230	240
285	2-7696-10	ジグゾーパズル型スポンジ研磨材 5085	230	240
286	3-157-01	ベベルブラシ BEBERU BLA	15,900	15,200
286	3-157-02	ベベルブラシ BEBERU BRO	11,900	11,000
286	3-157-03	ベベルブラシ BEBERU RED	10,800	10,200
286	3-157-04	ベベルブラシ BEBERU GRE	10,800	10,200
286	3-158-01	ブラシCNS BEBERUBLA AIR	27,900	26,900
286	3-158-02	ベベルブラシ BEBERU BRO AIR	20,600	19,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
286	3-158-03	ベベルブラシBEBERU RED AIR	18,900	17,950
286	3-158-04	ベベルブラシBEBERU GRE AIR	18,900	17,950
287	3-9708-05	研磨紙 #1000 5枚入	800	840
287	3-9708-07	研磨紙 #1500 5枚入	880	920
287	3-9708-08	研磨紙 #2000 5枚入	880	920
287	3-9708-09	研磨紙 #3000 5枚入	980	1,020
287	3-9708-10	研磨紙 #4000 5枚入	1,100	1,140
288	3-161-01	水研ぎペーパーシート M/赤 180A	6,600	6,200
288	3-161-02	水研ぎペーパーシート M/赤 240A	6,600	6,200
288	3-161-03	水研ぎペーパーシート M/赤 320A	6,600	6,200
288	3-161-04	水研ぎペーパーシート M/赤 400A	6,600	6,200
288	3-161-05	水研ぎペーパーシート M/赤 600A	6,600	6,200
288	3-161-06	水研ぎペーパーシート M/赤 800A	6,600	6,200
288	3-161-07	水研ぎペーパーシート M/赤 1000A	6,600	6,700
288	3-161-08	水研ぎペーパーシート M/赤 1200A	6,600	6,700
288	3-161-09	水研ぎペーパーシート M/赤 1500A	6,600	6,700
288	3-161-10	水研ぎペーパーシート M/赤 2000A	6,600	6,700
289	2-7697-03	ラッピングフィルム研磨材A3-12SHT	550	500
301	62-2848-29	100X4X15MM オフセット砥石	230	240
301	62-2848-32	150X6X22MM オフセット砥石	500	510
301	62-2848-23	100X6X15MM オフセットPRO	400	420
301	62-2848-34	100X6X15MM オフセット砥石ステン	410	430
301	62-2894-35	105X1.0X15MM 切断砥石 黒砥	1,150	1,270
301	62-2894-36	105X1.6X15MM 切断砥石 黒砥	1,400	1,500
301	62-2894-37	105X2.3X15MM 切断砥石 黒砥	1,500	1,670
301	62-2894-38	125X1.2X22MM 切断砥石 黒砥	2,700	2,800
315	3-7178-01	ワイヤER50-6 0.6YGW12	3,750	3,880
315	3-7178-02	ワイヤER50-6 0.8YGW12	4,650	4,890
315	3-7178-03	ワイヤER50-6 0.9YGW12	4,000	4,230
334	1-5425-03	追加ポンプヘッド ISO-313X	38,900	42,200
341	1-647-11	ダイヤモンド式定量ポンプ MEX-50	116,400	129,400
341	1-647-12	ダイヤモンド式定量ポンプ MEX-100	120,400	133,800
341	1-647-13	ダイヤモンド式定量ポンプ MEX-250	124,200	138,000
341	1-647-14	ダイヤモンド式定量ポンプ MEX-500	137,200	152,500
341	1-647-15	ダイヤモンド式定量ポンプMEX-1000	146,000	162,300
341	1-647-16	ダイヤモンド式定量ポンプMEX-2000	162,600	180,700
341	1-648-21	ダイヤモンド式定量ポンプ MEXZ50	165,000	183,400
341	1-648-22	ダイヤモンド式定量ポンプ MEXZ100	180,300	200,400
341	1-648-23	ダイヤモンド式定量ポンプ MEXZ250	189,300	210,400
341	1-648-24	ダイヤモンド式定量ポンプ MEXZ500	211,600	235,200
341	1-648-25	ダイヤモンド式定量ポンプMEXZ1000	235,600	261,800
341	1-648-26	ダイヤモンド式定量ポンプMEXZ2000	255,300	283,700
347	1-651-01	自吸式マグネットポンプ PMS-411B	32,500	34,780
347	1-651-12	自吸式マグネットポンプ PMS-661B	40,000	42,800
347	1-7899-01	シールレスポンプ SL-2S	33,000	38,000
347	1-7899-02	シールレスポンプ SL-3S	35,000	39,000
347	1-7899-03	シールレスポンプ SL-5SN(H)	41,000	48,000
347	1-7899-04	シールレスポンプ SL-5SN(U)	41,000	48,000
347	1-7899-05	シールレスポンプ SL-7SN(H)	43,000	51,000
347	1-7899-06	シールレスポンプ SL-7SN(U)	43,000	51,000
347	1-7899-07	シールレスポンプ SL-10S	53,000	77,000
347	1-7899-08	シールレスポンプ SL-20S	62,000	80,000
347	1-7899-09	シールレスポンプ SL-20	61,000	79,000
347	1-7899-10	シールレスポンプ SL-20SN(H)	64,000	87,000
347	1-7899-11	シールレスポンプ SL-20SN(U)	64,000	87,000
347	1-7899-12	シールレスポンプ SL-20N(H)	61,000	81,000
347	1-7899-13	シールレスポンプ SL-20N(U)	61,000	81,000
347	1-7899-16	シールレスポンプ SL-35N 50Hz	96,000	118,000
347	1-7899-17	シールレスポンプ SL-35N 60Hz	96,000	118,000
347	1-7899-18	シールレスポンプ SL-40N 50Hz	146,000	168,000
347	1-7899-19	シールレスポンプ SL-40N 60Hz	146,000	168,000
347	1-7899-20	シールレスポンプ SL-75N 50Hz	172,000	198,000
347	1-7899-21	シールレスポンプ SL-75N 60Hz	172,000	198,000
348	1-649-01	マグネットポンプPMD-111B7B	19,600	21,000
348	1-649-02	マグネットポンプPMD-121B7B	19,800	21,200
348	1-649-33	マグネットポンプPMD-371B2C	21,400	22,100
348	1-649-04	マグネットポンプPMD-331B7C	23,900	25,600
348	1-649-36	マグネットポンプPMD-421B2E	25,900	28,600
348	1-649-28	マグネットポンプPMD-581B2E	28,200	31,200
348	1-649-29	マグネットポンプPMD-641B2F	31,000	37,500
348	1-649-30	マグネットポンプPMD-643B2F	30,000	37,500
348	1-649-31	マグネットポンプPMD-1561B2F	38,900	43,000
348	1-649-32	マグネットポンプPMD-1563B2F	37,800	43,000
348	1-649-13	マグネットポンプPMD-1521B7E	42,300	45,300
352	2-3297-01	水中ポンプCCP-200S-5C50Hz	112,000	123,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
352	2-3297-02	水中ポンプCCP-200S-6C60Hz	112,000	123,000
357	3-8931-05	OTALハンドポンプ 9001135	28,000	27,000
357	3-8931-06	OTALハンドポンプ 9001137	28,000	27,000
357	3-8931-07	OTALハンドポンプ 9001138	16,000	15,000
358	3-9024-01	OTALフットポンプ 9001015	19,000	18,000
358	3-9024-02	OTALフットポンプ 9001018	20,000	19,000
358	3-9024-03	OTALフットポンプ 9001022	22,000	21,000
358	3-9024-04	OTALフットポンプ 9001133	20,000	19,000
358	3-9024-05	OTALフットポンプ 9001130	29,000	28,000
358	3-9024-06	OTALフットポンプ 9001132	29,000	28,000
378	3-5644-01	オイルフリーコンプレッサCWPO4-8C	286,000	352,000
383	1-671-17	ドライ真空ポンプ DAP-15	31,000	40,000
396	1-672-21	ホース口吸気管 M20×P1×φ8	2,300	3,000
396	1-672-22	ホース口吸気管 M20×P1×φ12	2,300	3,000
396	1-672-23	ホース口吸気管 M20×P1×φ15	2,300	3,000
396	1-672-24	ホース口吸気管 M20×P1×φ18	2,300	3,000
396	1-672-25	ホース口吸気管 M20×P1×φ22	2,300	3,000
396	1-672-26	KF25吸気管 KF25×M20	5,700	7,000
397	1-898-11	吸気アダプター □40×M20×P1	3,400	4,500
397	1-2104-01	吸気アダプター □50吸気アダプター	4,000	4,500
397	1-2104-02	吸気アダプター KF25吸気アダプター	4,000	4,500
399	3-4993-14	オイルドレインキットODK-UL M12	20,000	25,000
400	1-896-02	オイルミストトラップOMT-050A	10,900	12,600
400	1-896-03	オイルミストトラップOMT-100A	17,200	22,400
400	1-896-04	オイルミストトラップ OMT-200A	26,400	30,400
400	1-896-05	オイルミストトラップOMI-100	25,300	29,000
400	1-896-06	オイルミストトラップOMI-200	35,600	41,000
403	3-7995-01	銅ガasket CF-CS-133	250	410
403	3-7995-02	銅ガasket CF-CS-275	370	630
403	3-7995-03	銅ガasket CF-CS-275-1	370	630
403	3-7995-04	銅ガasket CF-CS-450	700	960
405	3-7994-01	六方クロス管 KF-6C-25	20,000	25,200
405	3-7994-02	六方クロス管 KF-6C-40	24,600	29,400
410	3-7996-01	アングルバルブ PAV-HV-KF-16	35,000	37,700
410	3-7996-03	アングルバルブ PAV-HV-KF-40	46,000	50,100
410	3-7996-04	アングルバルブ PAV-HV-KF-50	63,000	67,700
410	3-7996-05	アングルバルブPAV-HV-CF-133	35,000	40,000
410	3-7996-06	アングルバルブPAV-HV-CF-275	47,000	53,800
410	3-7997-01	アングルバルブ MAV-HV-KF-16	24,000	27,700
410	3-7997-02	アングルバルブ MAV-HV-KF-25	28,000	29,600
410	3-7997-03	アングルバルブ MAV-HV-KF-40	38,000	40,600
410	3-7997-04	アングルバルブ MAV-HV-KF-50	47,000	50,800
410	3-7997-05	アングルバルブMAV-HV-CF-133	27,000	29,000
410	3-7997-06	アングルバルブMAV-HV-CF-275	36,000	38,800
411	3-7999-01	アングルバルブMAV-UHV-CF133	30,000	33,300
411	3-7999-02	アングルバルブMAV-UHV-CF275	40,000	43,700
411	3-7998-01	アングルバルブPAV-UHV-CF133	40,000	45,500
411	3-7998-02	アングルバルブPAV-UHV-CF275	51,000	58,100
411	3-7998-03	アングルバルブPAV-UHV-CF450	91,000	104,000
411	3-7998-04	アングルバルブPAV-UHV-CF600	186,000	191,000
426	2-3166-11	分析天びん ML54T/00	242,000	245,000
426	2-3166-12	分析天びん ML104T/00	256,000	260,000
426	2-3166-13	分析天びん ML204T/00	284,000	288,000
433	1-5427-02	電子天びん用簡易風防(本体)	1,180	1,280
433	1-5427-03	電子天びん用簡易風防(フタ)	1,180	1,280
437	62-1362-36	STX123JP ポータブル天びん	69,900	71,400
437	62-1362-38	STX222JP ポータブル天びん	47,300	48,300
437	62-1362-39	STX422JP ポータブル天びん	59,600	60,900
437	62-1362-40	STX622JP ポータブル天びん	61,700	63,000
437	62-1362-45	STX2201JP ポータブル天びん	52,500	53,600
437	62-1362-46	STX6201JP ポータブル天びん	58,600	59,900
442	61-5080-38	V22PWE1501T デジタルはかり	32,800	33,500
442	61-5080-39	V22PWE3T デジタルはかり	32,800	33,500
442	61-5080-40	V22PWE6T デジタルはかり	32,800	33,500
442	61-5080-41	V22PWE15T デジタルはかり	32,800	33,500
445	3-6688-01	防塵・防水はかり WPS3K1	28,000	22,000
445	3-6688-02	防塵・防水はかり WPS6K1	28,000	22,000
445	3-6688-03	防塵・防水はかり WPS15K2	28,000	22,000
445	3-6688-04	防塵・防水はかり WPS30K5	28,000	22,000
446	61-5080-76	C11P9JP エコノミー卓上型台はかり	23,500	24,200
446	61-5080-77	C11P20JPエコノミー卓上型台はかり	23,500	24,200
446	61-5080-78	C11P75JPエコノミー卓上型台はかり	23,500	24,200
447	61-5079-56	EX12001G 上皿天びん	298,000	305,000
447	61-5079-57	EX24001G 上皿天びん	309,000	316,000
447	61-5079-58	EX35001G 上皿天びん	365,000	373,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
450	4-560-03	台はかり PLS150K5	48,000	42,500
453	4-541-03	カウンティングスケール CS15K05	54,000	46,000
453	4-541-04	カウンティングスケール CS30K1	54,000	46,000
461	1-4559-01	薬包紙(純白模造)2040-000(小)	310	340
461	1-4559-02	薬包紙(純白模造)2041-000(中)	380	420
461	1-4559-03	薬包紙(純白模造)2042-000(大)	490	540
461	1-4559-04	薬包紙(純白模造)2004-000特大	590	640
461	1-4562-01	薬包紙(特A模造)2043-000(小)	440	480
461	1-4562-02	薬包紙(特A模造)2044-000(中)	570	630
461	1-4562-03	薬包紙(特A模造)2045-000(大)	680	750
461	1-4562-04	薬包紙(特A模造)2008-000特大	670	730
461	1-4560-01	薬包紙(パラピン)2021-000小	300	330
461	1-4560-02	薬包紙(パラピン)2022-000中	370	410
461	1-4560-03	薬包紙(パラピン)2023-000大	440	480
461	1-4560-04	薬包紙(パラピン)2024000特大	740	810
461	1-4561-01	薬包紙(硫酸紙)2025-000(小)	740	770
461	1-4561-02	薬包紙(硫酸紙)2026-000(中)	820	860
461	1-4561-03	薬包紙(硫酸紙)2027-000(大)	1,030	1,080
461	1-4561-04	薬包紙(硫酸紙)2028-000(特大)	1,790	1,870
464	2-491-01	板状分銅F1PSB-500MA	3,500	4,000
464	2-491-02	板状分銅F1PSB-200MA	3,500	4,000
464	2-491-03	板状分銅F1PSB-100MA	3,500	4,000
464	2-491-04	板状分銅F1PSB-50MA	3,500	4,000
464	2-491-05	板状分銅F1PSB-20MA	3,500	4,000
464	2-491-06	板状分銅F1PSB-10MA	3,500	4,000
464	2-491-07	板状分銅F1PSB-5MA	3,500	4,000
464	2-491-08	板状分銅F1PSB-2MA	3,500	4,000
464	2-491-09	板状分銅F1PSB-1MA	3,500	4,000
464	2-492-01	板状分銅F2PSB-500MA	3,000	3,500
464	2-492-02	板状分銅F2PSB-200MA	3,000	3,500
464	2-492-03	板状分銅F2PSB-100MA	3,000	3,500
464	2-492-04	板状分銅F2PSB-50MA	3,000	3,500
464	2-492-05	板状分銅F2PSB-20MA	3,000	3,500
464	2-492-06	板状分銅F2PSB-10MA	3,000	3,500
464	2-492-07	板状分銅F2PSB-5MA	3,000	3,500
464	2-492-08	板状分銅F2PSB-2MA	3,000	3,500
464	2-492-09	板状分銅F2PSB-1MA	3,000	3,500
464	2-493-01	板状分銅M1PSB-500MA	2,500	3,300
464	2-493-02	板状分銅M1PSB-200MA	2,500	3,300
464	2-493-03	板状分銅M1PSB-100MA	2,500	3,300
464	2-493-04	板状分銅M1PSB-50MA	2,500	3,300
464	2-493-05	板状分銅M1PSB-20MA	2,500	3,300
464	2-493-06	板状分銅M1PSB-10MA	2,500	3,300
464	2-493-07	板状分銅M1PSB-5MA	2,500	3,300
464	2-493-08	板状分銅M1PSB-2MA	2,500	3,300
464	2-493-09	板状分銅M1PSB-1MA	2,500	3,300
465	2-485-03	円盤分銅F1DS-5KA	47,300	52,000
465	2-485-04	円盤分銅F1DS-2KA	18,700	21,000
465	2-485-05	円盤分銅F1DS-1KA	13,200	14,500
465	2-485-06	円盤分銅F1DS-500GA	9,400	10,500
465	2-485-07	円盤分銅F1DS-200GA	7,200	8,000
465	2-485-08	円盤分銅F1DS-100GA	6,100	6,700
465	2-485-09	円盤分銅F1DS-50GA	5,000	5,500
465	2-485-10	円盤分銅F1DS-20GA	3,900	4,300
465	2-485-11	円盤分銅F1DS-10GA	3,900	4,300
465	2-486-03	円盤分銅F2DS-5KA	42,900	48,000
465	2-486-04	円盤分銅F2DS-2KA	16,500	18,500
465	2-486-05	円盤分銅F2DS-1KA	12,100	13,500
465	2-486-06	円盤分銅F2DS-500GA	8,300	9,300
465	2-486-07	円盤分銅F2DS-200GA	6,100	6,800
465	2-486-08	円盤分銅F2DS-100GA	5,300	6,000
465	2-486-09	円盤分銅F2DS-50GA	4,200	4,700
465	2-486-10	円盤分銅F2DS-20GA	3,700	4,200
465	2-486-11	円盤分銅F2DS-10GA	3,700	4,200
465	2-487-03	円盤分銅M1DS-5KA	38,000	44,000
465	2-487-04	円盤分銅M1DS-2KA	15,000	17,000
465	2-487-05	円盤分銅M1DS-1KA	11,000	12,500
465	2-487-06	円盤分銅M1DS-500GA	6,000	7,000
465	2-487-07	円盤分銅M1DS-200GA	5,200	6,000
465	2-487-08	円盤分銅M1DS-100GA	4,400	5,000
465	2-487-09	円盤分銅M1DS-50GA	3,200	3,700
465	2-487-10	円盤分銅M1DS-20GA	3,200	3,700
465	2-487-11	円盤分銅M1DS-10GA	3,200	3,700
465	2-494-01	円筒分銅F1CSB-20KA	151,000	170,000
465	2-494-02	円筒分銅F1CSB-10KA	89,000	100,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
465	2-494-03	円筒分銅F1CSB-5KA	45,000	50,000
465	2-494-04	円筒分銅F1CSB-2KA	19,000	21,000
465	2-494-05	円筒分銅F1CSB-1KA	14,000	15,500
465	2-494-06	円筒分銅F1CSB-500GA	9,600	10,600
465	2-494-07	円筒分銅F1CSB-200GA	7,500	8,300
465	2-494-08	円筒分銅F1CSB-100GA	6,000	6,600
465	2-494-09	円筒分銅F1CSB-50GA	5,000	5,500
465	2-494-10	円筒分銅F1CSB-20GA	4,000	4,400
465	2-494-11	円筒分銅F1CSB-10GA	4,000	4,400
465	2-494-12	円筒分銅F1CSB-5GA	4,000	4,400
465	2-494-13	円筒分銅F1CSB-2GA	4,000	4,400
465	2-494-14	円筒分銅F1CSB-1GA	4,000	4,400
465	2-495-01	円筒分銅F2CSB-20KA	132,000	150,000
465	2-495-02	円筒分銅F2CSB-10KA	78,000	90,000
465	2-495-03	円筒分銅F2CSB-5KA	42,000	48,000
465	2-495-04	円筒分銅F2CSB-2KA	17,000	19,400
465	2-495-05	円筒分銅F2CSB-1KA	13,000	15,000
465	2-495-06	円筒分銅F2CSB-500GA	8,400	9,600
465	2-495-07	円筒分銅F2CSB-200GA	6,300	7,200
465	2-495-08	円筒分銅F2CSB-100GA	5,300	6,000
465	2-495-09	円筒分銅F2CSB-50GA	4,200	4,800
465	2-495-10	円筒分銅F2CSB-20GA	3,700	4,200
465	2-495-11	円筒分銅F2CSB-10GA	3,700	4,200
465	2-495-12	円筒分銅F2CSB-5GA	3,700	4,200
465	2-495-13	円筒分銅F2CSB-2GA	3,700	4,200
465	2-495-14	円筒分銅F2CSB-1GA	3,700	4,200
465	2-496-01	円筒分銅M1CSB-20KA	121,000	140,000
465	2-496-02	円筒分銅M1CSB-10KA	75,000	87,000
465	2-496-03	円筒分銅M1CSB-5KA	37,000	43,000
465	2-496-04	円筒分銅M1CSB-2KA	15,000	17,400
465	2-496-05	円筒分銅M1CSB-1KA	11,000	12,800
465	2-496-06	円筒分銅M1CSB-500GA	6,600	7,600
465	2-496-07	円筒分銅M1CSB-200GA	5,500	6,400
465	2-496-08	円筒分銅M1CSB-100GA	4,400	5,100
465	2-496-09	円筒分銅M1CSB-50GA	3,300	3,800
465	2-496-10	円筒分銅M1CSB-20GA	3,300	3,800
465	2-496-11	円筒分銅M1CSB-10GA	3,300	3,800
465	2-496-12	円筒分銅M1CSB-5GA	3,300	3,800
465	2-496-13	円筒分銅M1CSB-2GA	3,300	3,800
465	2-496-14	円筒分銅M1CSB-1GA	3,300	3,800
465	3-6244-03	円盤分銅 F1DS-5K-JCSS1	67,300	72,000
465	3-6244-04	円盤分銅 F1DS-2K-JCSS1	38,700	41,000
465	3-6244-05	円盤分銅 F1DS-1K-JCSS1	25,200	26,500
465	3-6244-06	円盤分銅 F1DS-500G-JCSS1	21,400	22,500
465	3-6244-07	円盤分銅 F1DS-200G-JCSS1	18,200	19,000
465	3-6244-08	円盤分銅 F1DS-100G-JCSS1	17,100	17,700
465	3-6244-09	円盤分銅 F1DS-50G-JCSS1	14,000	14,500
465	3-6244-10	円盤分銅 F1DS-20G-JCSS1	12,900	13,300
465	3-6244-11	円盤分銅 F1DS-10G-JCSS1	12,900	13,300
465	3-6245-03	円盤分銅 F2DS-5K-JCSS2	56,900	62,000
465	3-6245-04	円盤分銅 F2DS-2K-JCSS2	30,500	32,500
465	3-6245-05	円盤分銅 F2DS-1K-JCSS2	21,100	22,500
465	3-6245-06	円盤分銅 F2DS-500G-JCSS2	17,300	18,300
465	3-6245-07	円盤分銅 F2DS-200G-JCSS2	15,100	15,800
465	3-6245-08	円盤分銅 F2DS-100G-JCSS2	13,300	14,000
465	3-6245-09	円盤分銅 F2DS-50G-JCSS2	12,200	12,700
465	3-6245-10	円盤分銅 F2DS-20G-JCSS2	11,700	12,700
465	3-6245-11	円盤分銅 F2DS-10G-JCSS2	10,700	11,200
465	3-6246-03	円盤分銅 M1DS-5K-JCSS3	45,000	51,000
465	3-6246-04	円盤分銅 M1DS-2K-JCSS3	22,000	24,000
465	3-6246-05	円盤分銅 M1DS-1K-JCSS3	17,000	18,500
465	3-6246-06	円盤分銅 M1DS-500G-JCSS3	12,000	13,000
465	3-6246-07	円盤分銅 M1DS-200G-JCSS3	11,200	12,000
465	3-6246-08	円盤分銅 M1DS-100G-JCSS3	10,400	11,000
465	3-6246-09	円盤分銅 M1DS-50G-JCSS3	9,200	9,700
465	3-6246-10	円盤分銅 M1DS-20G-JCSS3	9,200	9,700
465	3-6246-11	円盤分銅 M1DS-10G-JCSS3	9,200	9,700
465	2-494-01-20	円筒分銅F1CSB-20KJCSS校正付	178,000	197,000
465	2-494-02-20	円筒分銅F1CSB-10KJCSS校正付	110,000	121,000
465	2-494-03-20	円筒分銅F1CSB-5K JCSS校正付	65,000	70,000
465	2-494-04-20	円筒分銅F1CSB-2K JCSS校正付	39,000	41,000
465	2-494-05-20	円筒分銅F1CSB-1K JCSS校正付	26,000	27,500
465	2-494-06-20	分銅F1CSB-500G JCSS校正付	21,600	22,600
465	2-494-07-20	分銅F1CSB-200G JCSS校正付	18,500	19,300
465	2-494-08-20	分銅F1CSB-100G JCSS校正付	17,000	17,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
465	2-494-09-20	円筒分銅F1CSB-50GJCSS校正付	14,000	14,500
465	2-494-10-20	円筒分銅F1CSB-20GJCSS校正付	13,000	13,400
465	2-494-11-20	円筒分銅F1CSB-10GJCSS校正付	13,000	13,400
465	2-494-12-20	円筒分銅F1CSB-5G JCSS校正付	13,000	13,400
465	2-494-13-20	円筒分銅F1CSB-2G JCSS校正付	13,000	13,400
465	2-494-14-20	円筒分銅F1CSB-1G JCSS校正付	13,000	13,400
465	2-495-01-20	円筒分銅F2CSB-20KJCSS校正付	147,000	165,000
465	2-495-02-20	円筒分銅F2CSB-10KJCSS校正付	93,000	105,000
465	2-495-03-20	円筒分銅F2CSB-5K JCSS校正付	56,000	62,000
465	2-495-04-20	円筒分銅F2CSB-2K JCSS校正付	31,000	33,400
465	2-495-05-20	円筒分銅F2CSB-1K JCSS校正付	22,000	24,000
465	2-495-06-20	分銅F2CSB-500G JCSS校正付	17,400	18,600
465	2-495-07-20	分銅F2CSB-200G JCSS校正付	15,300	16,200
465	2-495-08-20	分銅F2CSB-100G JCSS校正付	13,300	14,000
465	2-495-09-20	円筒分銅F2CSB-50GJCSS校正付	12,200	12,800
465	2-495-10-20	円筒分銅F2CSB-20GJCSS校正付	11,700	12,200
465	2-495-11-20	円筒分銅F2CSB-10GJCSS校正付	10,700	11,200
465	2-495-12-20	円筒分銅F2CSB-5G JCSS校正付	10,700	11,200
465	2-495-13-20	円筒分銅F2CSB-2G JCSS校正付	10,700	11,200
465	2-495-14-20	円筒分銅F2CSB-1G JCSS校正付	10,700	11,200
465	2-496-01-20	円筒分銅M1CSB-20KJCSS校正付	128,000	147,000
465	2-496-02-20	円筒分銅M1CSB-10KJCSS校正付	82,000	94,000
465	2-496-03-20	円筒分銅M1CSB-5K JCSS校正付	44,000	50,000
465	2-496-04-20	円筒分銅M1CSB-2K JCSS校正付	22,000	24,400
465	2-496-05-20	円筒分銅M1CSB-1K JCSS校正付	17,000	18,800
465	2-496-06-20	分銅M1CSB-500G JCSS校正付	12,600	13,600
465	2-496-07-20	分銅M1CSB-200G JCSS校正付	11,500	12,400
465	2-496-08-20	分銅M1CSB-100G JCSS校正付	10,400	11,100
465	2-496-09-20	円筒分銅M1CSB-50GJCSS校正付	9,300	9,800
465	2-496-10-20	円筒分銅M1CSB-20GJCSS校正付	9,300	9,800
465	2-496-11-20	円筒分銅M1CSB-10GJCSS校正付	9,300	9,800
465	2-496-12-20	円筒分銅M1CSB-5G JCSS校正付	9,300	9,800
465	2-496-13-20	円筒分銅M1CSB-2G JCSS校正付	9,300	9,800
465	2-496-14-20	円筒分銅M1CSB-1G JCSS校正付	9,300	9,800
466	2-441-01	枕型分銅M1RF-20KA	18,000	22,000
466	2-441-02	枕型分銅M1RF-10KA	13,000	16,000
466	2-441-03	枕型分銅M1RF-5KA	11,000	13,200
466	2-441-04	枕型分銅M1RF-2KA	8,000	9,600
466	2-441-05	枕型分銅M1RF-1KA	7,000	8,400
466	2-442-01	枕型分銅M2RF-20KA	16,000	19,200
466	2-442-02	枕型分銅M2RF-10KA	11,000	13,500
466	2-442-03	枕型分銅M2RF-5KA	9,000	11,000
466	2-442-04	枕型分銅M2RF-2KA	7,000	8,400
466	2-442-05	枕型分銅M2RF-1KA	6,000	7,200
466	2-470-01	枕型分銅F2RS-20KA	84,000	95,000
466	2-470-02	枕型分銅F2RS-10KA	57,000	64,000
466	2-470-03	枕型分銅F2RS-5KA	46,000	52,000
466	2-470-04	枕型分銅F2RS-2KA	36,000	40,000
466	2-470-05	枕型分銅F2RS-1KA	22,000	25,000
466	2-470-06	枕型分銅F2RS-500GA	20,000	23,000
466	2-471-01	枕型分銅M1RS-20KA	74,000	84,000
466	2-471-02	枕型分銅M1RS-10KA	46,000	52,000
466	2-471-03	枕型分銅M1RS-5KA	36,000	40,000
466	2-471-04	枕型分銅M1RS-2KA	24,000	27,000
466	2-471-05	枕型分銅M1RS-1KA	18,000	20,000
466	2-471-06	枕型分銅M1RS-500GA	16,000	18,000
466	2-441-01-20	枕型分銅M1RF-20K JCSS校正付	25,000	29,000
466	2-441-02-20	枕型分銅M1RF-10K JCSS校正付	20,000	23,000
466	2-441-03-20	枕型分銅M1RF-5K JCSS校正付	18,000	20,200
466	2-441-04-20	枕型分銅M1RF-2K JCSS校正付	15,000	16,800
466	2-441-05-20	枕型分銅M1RF-1K JCSS校正付	13,000	14,400
466	2-442-01-20	枕型分銅M2RF-20K JCSS校正付	23,000	26,200
466	2-442-02-20	枕型分銅M2RF-10K JCSS校正付	18,000	20,500
466	2-442-03-20	枕型分銅M2RF-5K JCSS校正付	16,000	18,000
466	2-442-04-20	枕型分銅M2RF-2K JCSS校正付	14,000	15,400
466	2-442-05-20	枕型分銅M2RF-1K JCSS校正付	12,000	13,200
466	2-470-01-20	枕型分銅 F2RS-20K 校正証明書付	99,000	110,000
466	2-470-02-20	枕型分銅 F2RS-10K 校正証明書付	72,000	79,000
466	2-470-03-20	枕型分銅 F2RS-5K 校正証明書付	60,000	66,000
466	2-470-04-20	枕型分銅 F2RS-2K 校正証明書付	50,000	54,000
466	2-470-05-20	枕型分銅 F2RS-1K 校正証明書付	31,000	34,000
466	2-470-06-20	枕型分銅 F2RS-500G校正証明書付	29,000	32,000
466	2-471-01-20	枕型分銅 M1RS-20K 校正証明書付	81,000	91,000
466	2-471-02-20	枕型分銅 M1RS-10K 校正証明書付	53,000	59,000
466	2-471-03-20	枕型分銅 M1RS-5K 校正証明書付	43,000	47,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
466	2-471-04-20	枕型分銅 M1RS-2K 校正証明書付	31,000	34,000
466	2-471-05-20	枕型分銅 M1RS-1K 校正証明書付	24,000	26,000
466	2-471-06-20	枕型分銅 M1RS-500G校正証明書付	22,000	24,000
490	3-8335-01	高精度温度計 GMH3750/SET1	86,600	92,400
490	3-8335-11	ミニジャックケーブル USB3100N	12,400	13,400
490	3-8335-12	ソフトウエア GSOF3050	15,500	16,700
493	3-5914-21	精密型デジタル温度計 収納ケース	15,000	21,000
498	1-5482-01	専用センサー IM4-30P JPT	6,900	7,600
509	6-8331-03	フッ素樹脂成型センサー500.100.1	16,000	15,000
519	3-9780-01	ペン型温度計 N12	7,800	6,800
522	3-8566-01	コンパクト高精度温度計 G1710	15,500	16,500
522	3-8566-02	コンパクト高精度温度計 G1720	16,200	17,200
522	3-8566-03	コンパクト高精度温度計 G1730	23,200	24,100
525	2-4708-01	冷蔵庫用温度計 0571 1716-00	3,500	3,950
525	2-4708-02	冷蔵庫用温度計 0572 1717-00	4,100	4,450
526	2-1336-01	隔測式温度計LB-100S -50~50	42,200	44,000
526	2-1336-02	隔測式温度計LB-100S 0~50	33,900	36,500
526	2-1336-03	隔測式温度計LB-100S 0~100	30,500	34,500
526	2-1336-04	隔測式温度計LB-100S 0~150	32,800	35,500
526	2-1336-05	隔測式温度計LB-100S 0~200	33,900	36,500
527	1-610-05	赤液棒状温度計 -50~+50℃	910	980
527	1-610-07	赤液棒状温度計 -30~+105℃	500	560
527	1-610-08	赤液棒状温度計 -30~+50℃	400	490
527	1-610-10	赤液棒状温度計 0~+105℃	340	420
527	1-610-11	赤液棒状温度計 -20~+50℃	360	410
527	1-610-12	赤液棒状温度計 -5~+105℃	300	370
527	1-610-13	赤液棒状温度計 0~+50℃	320	370
527	1-610-15	赤液棒状温度計 0~+150℃	560	640
528	1-606-01	金属ケース入り棒状温度計-20~50° C	1,950	2,150
530	6-9000-01	留点温度計 0~100℃	4,200	4,800
530	6-9000-02	留点温度計 0~150℃	5,320	5,800
530	6-9000-01-20	留点温度計 0~100℃ 校正証明書付	14,200	14,800
536	1-3556-01	温湿度データロガー HD2717T. DR	69,400	80,300
536	1-3556-02	温湿度データロガー HD2717T. DR	69,400	80,300
536	1-3556-11	下方プローブ S. TV	42,300	45,000
536	1-3556-12	分離プローブ S. TC1. 2	47,100	57,000
536	1-3556-13	分離プローブ S. TC1. 2P	45,700	48,700
536	1-3556-14	分離プローブ S. TC1. 5	56,000	65,900
536	1-3556-15	分離プローブ S. TC1. 5P	54,300	57,500
536	1-3746-01	温湿度トランスミッターHD9008TRR	64,300	70,800
536	1-3746-02	温湿度トランスミッターHD9009TRR	64,300	70,800
542	2-3507-01	デジタル温湿度計 PC-5400TRH	6,200	7,000
543	1-624-01	温湿度計 200mm	3,300	3,500
543	1-624-02	温湿度計 300mm	5,000	5,800
543	1-622-11	パルマII型湿度計 温度計付	6,200	7,000
543	1-626-01	ハイエストI型湿度計温度計付 150mm	11,500	13,000
544	1-623-01	精密温湿度計 7542	13,000	14,000
544	6-6155-01	パロメックス気圧計7612	24,000	25,500
544	1-741-01	乾湿計 並板	1,450	1,650
544	1-627-01	トヤマ式乾湿計 -10~50℃	4,200	4,700
564	3-6823-17	専用ACアダプタ・USBケーブルセット	2,800	3,450
564	3-6823-17	専用ACアダプタ・USBケーブルセット	2,800	3,450
565	3-6945-01	マルチユースUSBロガー EBI-310	26,000	36,000
565	3-6945-11	外付け温度プローブ TPX-220	18,000	25,000
565	3-6945-12	外付け温度プローブ TPX-250	25,000	34,000
565	3-6945-13	外付け温度プローブ TPX-310	11,000	16,000
565	3-6945-14	交換センサー TPX310-P1	12,000	16,000
565	3-6945-15	交換センサー TPX310-P2	12,000	16,000
565	3-6945-16	交換センサー TPX310-P3	12,000	16,000
565	3-6945-17	交換センサー TPX310-P4	36,000	51,000
565	3-6945-18	外付け湿度プローブTPH-500	20,000	28,000
573	3-8367-01	温度ロガーセンサー内蔵型 HD208L. N	43,500	42,500
573	3-8367-02	ロガーセンサー分離型 HD208L. NTC	44,300	43,300
573	3-8367-03	ロガーセンサー下方型HD208L. INTV	49,000	47,900
573	3-8367-11	温度プローブ TP35N1. 3/C	18,500	16,400
573	1-3447-01	温湿度計データロガーHD2101. 2K	129,400	123,700
573	1-3447-02	温湿度計HD2301. 0	45,100	44,400
573	1-3447-11	プローブ HP473ACR	50,300	53,100
573	1-3447-12	プローブ HP474ACR	51,400	55,900
573	1-3447-13	プローブ HP475ACR	91,400	92,100
575	1-615-03	小型自記温湿度計 7008	46,000	47,000
576	1-1014-01	温湿度記録計7210-00(クォーツ式)	54,500	65,500
576	1-1014-02	温湿度記録計7215-00(手巻式)	145,000	155,000
580	3-6823-17	専用ACアダプタ・USBケーブルセット	2,800	3,450
584	1-8199-14	ORP電極 9179BNMD	67,000	50,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
589	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
589	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
591	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
591	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
594	3-8597-01	コンパクトpH計 G1500	23,000	24,800
594	3-8597-11	GE114-BNC-WDLO1GE	14,200	15,000
604	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	29,000	36,700
604	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	12,000	18,600
604	3-5244-01	アンブル式pH標準液 L4791	25,000	26,300
604	3-5244-02	アンブル式pH標準液 L4794	25,000	26,300
604	3-5244-03	アンブル式pH標準液 L4796	25,000	26,300
604	3-5244-04	アンブル式pH標準液 L4799	25,000	26,300
604	3-5244-05	アンブル式pH標準液 L4790	25,000	26,300
604	3-5244-06	アンブル式pH標準液 L4797	25,000	26,300
604	3-5244-07	アンブル式pH標準液 L4798	25,000	26,300
604	3-5244-08	アンブル式pH標準液 L4893Set	12,500	13,200
604	3-5244-09	アンブル式pH標準液 L4694	19,000	20,000
604	3-5244-10	アンブル式pH標準液 L4697	19,000	20,000
604	3-5244-11	アンブル式pH標準液 L4691	19,000	20,000
604	3-5244-12	アンブル式pH標準液 L4690	19,000	20,000
604	3-5244-13	アンブル式pH標準液 L4698	19,000	20,000
604	3-5244-14	アンブル式pH標準液 L4895Set	7,500	8,000
607	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
607	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
613	1-709-11	導電率計校正用溶液KCL-1800	2,230	2,700
613	2-9349-01	ORP計ULTRAPEN PT-3	34,000	40,000
618	1-2840-01	データロガー HD2109.2K	133,400	121,500
618	1-2840-11	データロガーブローブ DO9709SS	107,900	103,000
621	3-6325-01	溶存酸素計 PT5	63,500	65,000
621	6-7005-23	ACアダプタ60X426401	4,400	3,800
622	3-5390-01	蛍光式DO計GPS無626870-1	185,000	205,000
622	3-5390-02	蛍光式DO計GPS有626870-2	242,000	265,000
622	3-5390-13	電極ケーブル100m ODO-100	296,000	260,000
622	3-5390-14	ケーブル10m 626910-10	296,000	340,000
622	3-5390-15	ケーブル30m 626911-30	320,000	360,000
622	3-5390-16	ケーブル100m 626911-100	401,000	440,000
622	3-5390-17	水温・電導度(塩分)電極 626902	81,000	90,000
622	3-5390-18	蛍光式DO電極 626900	115,000	130,000
622	3-5390-19	濁度電極 626901	127,000	140,000
622	3-5390-20	pH電極 626903	52,000	60,000
622	3-5390-21	pH/ORP電極 626904	67,000	75,000
622	3-5390-23	交換用pH電極チップ 626963	21,000	26,000
622	3-5390-24	交換用pH/ORPチップ 626964	31,000	38,000
622	3-5390-25	ラージキャリリングケース626946	44,000	62,000
622	3-5390-26	スモールキャリリングケース626945	34,000	40,000
631	6-8675-01	パックテスト WAK-pH	4,000	4,600
631	6-8675-02	パックテスト WAK-BTB	4,000	4,600
631	6-8675-03	パックテスト WAK-BCG	4,000	4,600
631	6-8675-05	パックテスト WAK-CIO・DP	4,000	4,600
631	6-8675-06	パックテスト WAK-Cr6+	4,000	4,600
631	6-8675-07	パックテスト WAK-Zn	4,000	4,600
631	6-8675-08	パックテスト WAK-Fe2+	4,000	4,600
631	6-8675-09	パックテスト WAK-Fe2+(D)	4,000	4,600
631	6-8675-10	パックテスト WAK-Fe	4,000	4,600
631	6-8675-11	パックテスト WAK-Fe(D)	4,000	4,600
631	6-8675-12	パックテスト WAK-NO2	4,000	4,600
631	6-8675-13	パックテスト WAK-Ni	4,000	4,600
631	6-8675-14	パックテスト WAK-Cu	4,000	4,600
631	6-8675-15	パックテスト WAK-NO3	4,000	4,600
631	6-8675-16	パックテスト WAK-PNL	4,000	4,600
631	6-8675-54	パックテスト WAK-T・CIO	4,000	4,600
631	6-8675-87	パックテスト WAK-CN-2	4,000	4,600
631	62-9881-06	パックテスト WAK-COD-2	4,000	4,600
631	62-9881-07	パックテスト WAK-COD(D)-2	4,000	4,600
631	6-8675-20	パックテスト WAK-Mn	4,000	4,600
631	6-8675-21	パックテスト WAK-PO4	4,000	4,600
631	6-8675-22	パックテスト WAK-F	4,000	4,600
631	6-8675-23	パックテスト WAK-SiO2	4,000	4,600
631	6-8675-24	パックテスト WAK-SiO2(D)	4,000	4,600
631	6-8675-25	パックテスト WAK-HYD	4,000	4,600
631	6-8675-26	パックテスト WAK-FOR	4,000	4,600
631	6-8675-27	パックテスト WAK-AI	4,000	4,600
631	6-8675-28	パックテスト WAK-H2O2	4,000	4,600
631	6-8675-29	パックテスト WAK-Ag	4,000	4,600
631	62-9881-13	パックテスト WAK-NH4-4	4,000	4,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
631	6-8675-31	パックテスト WAK-TH	4,000	4,600
631	62-9881-18	パックテスト WAK-Mg-2	4,000	4,600
631	6-8675-34	パックテスト WAK-Au	4,000	4,600
631	6-8675-35	パックテスト WAK-S	4,000	4,600
631	6-8675-36	パックテスト WAK-B	4,000	4,600
631	6-8675-38	パックテスト WAK-CI(D)	4,000	4,600
631	6-8675-39	パックテスト WAK-CIO(C)	4,000	4,600
631	62-9881-08	パックテスト WAK-COD(H)-2	4,000	4,600
631	6-8675-41	パックテスト WAK-NO2(C)	4,000	4,600
631	6-8675-42	パックテスト WAK-NO3(C)	4,000	4,600
631	6-8675-43	パックテスト WAK-O3	4,000	4,600
631	6-8675-44	パックテスト WAK-TBL	4,000	4,600
631	6-8675-45	パックテスト WAK-TBH	4,000	4,600
631	6-8675-46	パックテスト WAK-PO4(D)	4,000	4,600
631	62-9881-16	パックテスト WAK-NH4(C)-4	4,000	4,600
631	62-9881-19	パックテスト WAK-PMD-2	4,000	4,600
631	6-8675-49	パックテスト WAK-H2O2(C)	4,000	4,600
631	6-8675-50	パックテスト WAK-SO3(C)	4,000	4,600
631	6-8675-51	パックテスト WAK-PO4(C)	4,000	4,600
631	6-8675-52	パックテスト WAK-Cr・T	4,000	4,600
631	6-8675-53	パックテスト WAK-CIO2	4,000	4,600
631	6-8675-69	パックテストWAK-B(C)	4,000	4,600
631	6-8675-70	パックテストWAK-CI(300)	4,000	4,600
631	6-8675-71	パックテストWAK-CI(200)	4,000	4,600
631	6-8675-72	パックテストWAK-CuM	4,000	4,600
631	6-8675-73	パックテストWAK-Me	4,000	4,600
631	6-8675-74	パックテストWAK-Mo	4,000	4,600
631	6-8675-75	パックテストWAK-Ni(D)	4,000	4,600
631	6-8675-76	パックテストWAK-Pd	4,000	4,600
631	62-9881-17	パックテスト WAK-TN-i-3	4,000	4,600
631	6-8675-98	パックテストR WAK-VC-2	4,000	4,600
631	6-8675-79	パックテストWAK-Zn(D)	4,000	4,600
631	6-8675-80	パックテストWAK-CS	4,000	4,600
631	6-8675-81	パックテストWAK-PR	4,000	4,600
631	6-8675-82	パックテストWAK-NaClO2	4,000	4,600
631	6-8675-84	パックテストWAK-Fe3+	4,000	4,600
631	6-8675-85	パックテストWAK-NaClO2(D)	4,000	4,600
631	6-8675-86	パックテストWAK-MAL	4,000	4,600
631	6-8675-89	パックテスト WAK-GLU	4,000	4,600
631	6-8675-90	パックテスト WAK-SO4(C)	4,000	4,600
631	1-9595-01	パックテスト徳用セットKR-CIO・DP	9,600	11,000
631	1-9595-22	パックテスト徳用セット KR-CN-2	9,600	11,000
631	62-9881-09	パックテスト KR-COD-2	9,600	11,000
631	62-9881-10	パックテスト KR-COD(D)-2	9,600	11,000
631	1-9595-05	パックテスト徳用セット KR-Cr6+	9,600	11,000
631	1-9595-06	パックテスト徳用セット KR-Cu	9,600	11,000
631	1-9595-07	パックテスト徳用セット KR-Fe	9,600	11,000
631	1-9595-08	パックテスト徳用セット KR-Fe(D)	9,600	11,000
631	62-9881-14	パックテスト KR-NH4-4	9,600	11,000
631	1-9595-10	パックテスト徳用セット KR-Ni	9,600	11,000
631	1-9595-11	パックテスト徳用セット KR-NO2	9,600	11,000
631	1-9595-12	パックテスト徳用セット KR-NO3	9,600	11,000
631	1-9595-13	パックテスト徳用セット KR-pH	9,600	11,000
631	1-9595-15	パックテスト徳用セット KR-PO4	9,600	11,000
631	1-9595-16	パックテスト徳用セット KR-Zn	9,600	11,000
634	1-8523-11	RQフレックス20 17246-1M	124,000	130,000
634	1-8523-03	RQリキャリアレーション16954-1M	6,400	6,670
634	2-5855-01	リフレクトクアント 16892-1M	14,600	15,300
634	2-5855-02	リフレクトクアント 16899-1M	14,600	15,300
634	2-5855-03	リフレクトクアント 16977-1M	14,400	15,100
634	2-5855-04	リフレクトクアント 16981-1M	6,500	6,770
634	2-5855-05	リフレクトクアント 16730-1M	4,500	4,690
634	2-5855-06	リフレクトクアント 16993-1M	15,600	16,400
634	2-5855-07	リフレクトクアント 16896-1M	13,300	13,900
634	2-5855-10	リフレクトクアント 16989-1M	13,300	13,900
634	2-5855-11	リフレクトクアント 16732-1M	12,700	13,300
634	2-5855-12	リフレクトクアント 16975-1M	6,500	6,770
634	2-5855-13	リフレクトクアント 16976-1M	6,500	6,770
634	2-5855-14	リフレクトクアント 16974-1M	6,500	6,770
634	2-5855-15	リフレクトクアント 16731-1M	8,300	8,650
634	2-5855-16	リフレクトクアント 16894-1M	8,800	9,170
634	2-5855-17	リフレクトクアント 16996-1M	6,500	6,770
634	2-5855-20	リフレクトクアント 16978-1M	10,800	11,400
634	2-5855-21	リフレクトクアント 16987-1M	6,500	6,770
634	2-5855-23	リフレクトクアント 16720-1M	8,100	8,440

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
634	2-5855-24	リフレクトクアント 16982-1M	6,500	6,770
634	2-5855-25	リフレクトクアント 16983-1M	7,000	7,290
634	2-5855-30	リフレクトクアント 16995-1M	6,500	6,770
634	2-5855-31	リフレクトクアント 16971-1M	6,500	6,770
634	2-5855-32	リフレクトクアント 16973-1M	6,500	6,770
634	2-5855-35	リフレクトクアント 16136-1M	34,800	36,300
634	2-5855-37	リフレクトクアント 16124-1M	8,000	8,340
634	2-5855-38	リフレクトクアント 16125-1M	8,100	8,440
634	2-5855-40	リフレクトクアント 16127-1M	16,700	17,500
634	2-5855-41	リフレクトクアント 16128-1M	17,500	18,300
634	2-5855-44	リフレクトクアント 16992-1M	11,900	12,500
637	62-9881-21	簡易水質検査器具 AZ-RW-3	1,800	1,950
637	62-9881-22	簡易水質検査器具 TZ-RW-3	6,300	6,950
640	1-8673-11	5種混合ポリスチレン濁度標準液10度	10,000	18,000
653	1-6333-01	ミニコック φ6	1,200	1,400
653	1-6333-02	ミニコック φ8	1,600	1,850
662	3-8312-01	コンパクトO2濃度計 GOX100	32,300	34,600
662	3-8312-11	交換用O2センサ GOEL370	17,200	21,700
688	1-2559-01	照度・輝度・放射照度計HD2302.0	70,000	66,800
688	1-2559-02	照度・輝度・放射照度計HD2102.2K	127,900	122,000
688	1-2559-11	照度プローブ LP471PHOT	50,000	51,800
688	1-2559-12	輝度プローブ LP471LUM2	86,500	85,000
688	1-2559-13	PAR光合成放射プローブLP471PAR	61,700	64,800
688	1-2559-14	放射照度プローブLP471PYRA035	124,200	126,200
688	1-2559-16	放射照度プローブ LP471UVA	72,000	71,400
688	1-2559-17	放射照度プローブ LP471UVB	74,000	73,600
688	1-2559-18	放射照度プローブ LP471UVC	90,800	91,200
688	1-2559-20	水準調整用ベース LPBL	22,900	23,400
700	3-9027-01	黒球式熱中症指数計 TC-300	14,400	12,000
701	1-6415-01	アネロイド気圧計 SBR151	18,000	23,800
705	3-6697-01	高性能直流安定化電源 DCP3003	31,000	32,000
705	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	32,000	33,000
708	2-1425-01	交流定電圧電源装置 SVR-1000	95,000	105,000
708	2-1425-02	交流定電圧電源装置 SVR-2000	145,000	160,000
708	2-1425-03	交流定電圧電源装置 SVR-3000	185,000	204,000
719	3-8232-01	検電器 VD16	980	800
725	3-8311-01	真空絶対圧計 GDH200-14	37,300	39,800
730	3-8310-01	デジタル差圧計 GDH200-07	37,300	39,800
734	2-353-01	高耐蝕用圧力計DL-B1-R3-0.4M	60,000	66,000
734	2-353-02	高耐蝕用圧力計DL-B1-TA-0.4M	60,000	66,000
734	2-353-03	高耐蝕用圧力計DL-B1-R3-0.6M	60,000	66,000
734	2-353-04	高耐蝕用圧力計DL-B1-TA-0.6M	60,000	66,000
734	2-353-05	高耐蝕用圧力計DL-B1-R3-1M	60,000	66,000
734	2-353-06	高耐蝕用圧力計DL-B1-TA-1M	60,000	66,000
735	1-7512-01	小型圧力計A形φ50 G1/4B0.1	1,500	1,820
735	1-7512-02	小型圧力計A形φ50 G1/4B0.25	1,100	1,330
735	1-7512-03	小型圧力計A形φ50 G1/4B0.4	1,100	1,330
735	1-7512-04	小型圧力計A形φ50 G1/4B0.6	1,100	1,330
735	1-7512-05	小型圧力計A形φ50 G1/4B1.0	1,100	1,330
735	1-7512-06	小型圧力計A形φ50 G1/4B1.6	1,100	1,330
735	1-7512-07	小型圧力計A形φ50 G1/4B2.5	1,100	1,330
735	1-7512-08	小型圧力計A形φ50 G1/4B-0.1	1,500	1,820
735	1-7513-01	小型圧力計D形φ50 G1/4B0.1	1,980	2,200
735	1-7513-02	小型圧力計D形φ50 G1/4B0.25	1,600	1,720
735	1-7513-03	小型圧力計D形φ50 G1/4B0.4	1,600	1,720
735	1-7513-04	小型圧力計D形φ50 G1/4B0.6	1,600	1,720
735	1-7513-05	小型圧力計D形φ50 G1/4B1.0	1,600	1,720
735	1-7513-06	小型圧力計D形φ50 G1/4B1.6	1,600	1,720
735	1-7513-07	小型圧力計D形φ50 G1/4B2.5	1,600	1,720
735	1-7513-08	小型圧力計D形φ50 G1/4B-0.1	1,980	2,200
735	1-7514-01	小型圧力計A形φ40 R1/8 0.1	1,200	1,570
735	1-7514-02	小型圧力計A形φ40 R1/8 0.25	1,000	1,280
735	1-7514-03	小型圧力計A形φ40 R1/8 0.4	1,000	1,280
735	1-7514-04	小型圧力計A形φ40 R1/8 0.6	1,000	1,280
735	1-7514-05	小型圧力計A形φ40 R1/8 1.0	1,000	1,280
735	1-7514-06	小型圧力計A形φ40 R1/8 1.6	1,000	1,280
735	1-7514-07	小型圧力計A形φ40 R1/8 2.5	1,000	1,280
735	1-7514-08	小型圧力計A形φ40 R1/8 -0.1	1,200	1,560
735	1-7515-01	小型圧力計D形φ40 R1/8 0.1	1,650	2,080
735	1-7515-02	小型圧力計D形φ40 R1/8 0.25	1,500	1,710
735	1-7515-03	小型圧力計D形φ40 R1/8 0.4	1,500	1,710
735	1-7515-04	小型圧力計D形φ40 R1/8 0.6	1,500	1,710
735	1-7515-05	小型圧力計D形φ40 R1/8 1.0	1,500	1,710
735	1-7515-06	小型圧力計D形φ40 R1/8 1.6	1,500	1,710
735	1-7515-07	小型圧力計D形φ40 R1/8 2.5	1,500	1,710

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
735	1-7515-08	小型圧力計D形φ40 R1/8 -0.1	1,650	2,080
735	1-7465-01	汎用圧力計A形φ60 G1/4B0.1	1,500	1,800
735	1-7465-02	汎用圧力計A形φ60 G1/4B0.25	1,100	1,320
735	1-7465-03	汎用圧力計A形φ60 G1/4B0.4	1,100	1,320
735	1-7465-04	汎用圧力計A形φ60 G1/4B0.6	1,100	1,320
735	1-7465-05	汎用圧力計A形φ60 G1/4B1.0	1,100	1,320
735	1-7465-06	汎用圧力計A形φ60 G1/4B1.6	1,100	1,320
735	1-7465-07	汎用圧力計A形φ60 G1/4B2.5	1,100	1,320
735	1-7465-08	汎用圧力計A形φ60 G1/4B0.0	1,100	1,530
735	1-7465-09	汎用圧力計A形φ60 G1/4B6.0	1,250	1,530
735	1-7465-10	汎用圧力計A形φ60 G1/4B-0.1	1,500	1,800
735	1-7499-01	汎用圧力計A形φ75 G3/8B0.1	1,950	2,350
735	1-7499-02	汎用圧力計A形φ75 G3/8B0.25	1,600	1,930
735	1-7499-03	汎用圧力計A形φ75 G3/8B0.4	1,600	1,930
735	1-7499-04	汎用圧力計A形φ75 G3/8B0.6	1,600	1,930
735	1-7499-05	汎用圧力計A形φ75 G3/8B1.00	1,600	1,930
735	1-7499-06	汎用圧力計A形φ75 G3/8B1.6	1,600	1,930
735	1-7499-07	汎用圧力計A形φ75 G3/8B2.5	1,600	1,930
735	1-7499-08	汎用圧力計A形φ75 G3/8B4.0	1,600	2,760
735	1-7499-09	汎用圧力計A形φ75 G3/8B6.0	2,500	3,000
735	1-7499-10	汎用圧力計A形φ75 G3/8B-0.1	1,950	2,350
735	1-7508-01	汎用圧力計A形φ100 G3/8B0.1	2,420	3,000
735	1-7508-02	汎用圧力計A形φ100G3/8B0.25	1,800	2,230
735	1-7508-03	汎用圧力計A形φ100 G3/8B0.4	1,800	2,230
735	1-7508-04	汎用圧力計A形φ100 G3/8B0.6	1,800	2,230
735	1-7508-05	汎用圧力計A形φ100 G3/8B1.0	1,800	2,230
735	1-7508-06	汎用圧力計A形φ100 G3/8B1.6	1,800	2,230
735	1-7508-07	汎用圧力計A形φ100 G3/8B2.5	1,800	2,230
735	1-7508-08	汎用圧力計A形φ100 G3/8B4.0	1,800	2,950
735	1-7508-09	汎用圧力計A形φ100 G3/8B6.0	2,500	2,950
735	1-7508-10	汎用圧力計A形φ100G3/8B-0.1	2,420	3,000
737	3-9056-01	圧力調整器 12210F C3604B	35,100	39,000
737	3-9056-02	圧力調整器 12210FPV2C3604B	89,100	99,000
737	3-9056-03	圧力調整器 12210F SUS316	88,200	98,000
737	3-9056-04	圧力調整器 12210FPV2SUS316	143,000	158,000
737	3-9055-01	圧力調整器NHW1BR11N012210	79,200	88,000
737	3-9055-02	圧力調整器NHW1SR11N012210	116,000	128,000
738	1-4011-11	圧力器GSN145AB6-2RFH06V	62,800	67,600
738	1-4011-12	圧力器GSN145AB62RFH06VN	62,800	67,600
738	2-5166-11	圧力器GSN245AB62RFH06VA	81,400	87,500
738	2-5168-14	圧力調整器GF2-2506-RN-VAI	36,400	39,200
738	2-5169-11	圧力調整器 GF22510RNPVVAR	49,400	52,000
738	2-5169-13	圧力調整器GF2-2510-RN-VPVO	49,400	52,000
738	2-5169-14	圧力調整器 GF22510RNPVVAI	49,400	52,000
739	2-113-01	高圧ガスポンペ減圧弁NR-24-1	25,000	29,100
739	2-113-02	高圧ガスポンペ減圧弁NR-24-2	25,000	29,100
739	8-523-06	ダストクリーナー 交換用ボンベN2ガス5本	7,500	8,510
746	6-9143-07	気体マスフローメータCMS0020BSRN	77,000	84,700
746	6-9143-08	気体マスフローメータCMS0050BSRN	77,000	84,700
746	6-9143-12	ハーネス 81446594-030	4,000	4,400
746	6-9143-13	ACアダプタ 81446957-001	8,000	8,800
746	6-9143-15	取付ブラケット 81446628-001	2,000	2,200
751	3-9057-01	小型ガス混合器 MB-O225/Ar25	99,000	108,900
751	3-9057-02	小型ガス混合器MB-O225/CO225	99,000	108,900
751	3-9057-03	小型ガス混合器 MB-O225/N225	99,000	108,900
751	3-9057-04	小型ガス混合器 MB-O225/He25	99,000	108,900
751	3-9057-05	小型ガス混合器MB-Ar25/CO225	99,000	108,900
751	3-9057-06	小型ガス混合器 MB-Ar25/N225	99,000	108,900
751	3-9057-07	小型ガス混合器 MB-Ar25/He25	99,000	108,900
751	3-9057-08	小型ガス混合器 MB-Ar25/H230	99,000	108,900
751	3-9057-09	小型ガス混合器MB-CO225/N225	99,000	108,900
751	3-9057-10	小型ガス混合器MB-CO225/He25	99,000	108,900
751	3-9057-11	小型ガス混合器MB-CO225/H230	99,000	108,900
751	3-9057-12	小型ガス混合器 MB-N225/He25	99,000	108,900
751	3-9057-13	小型ガス混合器 MB-N225/H230	99,000	108,900
751	3-9057-14	小型ガス混合器 MB-He25/H230	99,000	108,900
764	3-5440-01	光学式屈折計45-01	22,000	23,100
764	3-5440-02	光学式屈折計45-02	22,000	23,100
764	3-5440-04	光学式屈折計45-03	22,000	23,100
764	3-5440-05	光学式屈折計45-08	22,000	23,100
764	3-5440-06	光学式屈折計45-05	22,000	23,100
764	3-5440-07	光学式屈折計45-06	22,000	23,100
764	3-5440-08	光学式屈折計45-65	26,000	27,300
767	2-6217-11	温度計付塩分濃度計 SK-5SⅡ	12,000	12,700
769	61-5081-17	水分計用使い捨てアルミ皿80枚 全機種	7,200	7,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
772	3-8309-01	高周波式水分計 GMK100	40,000	35,300
777	2-2593-01	超音波厚さ計 TI-56L	140,000	143,000
777	2-2593-02	超音波厚さ計 TI-56K	180,000	183,000
777	2-2593-03	超音波厚さ計 TI-66W	350,000	353,000
777	2-2593-01-20	超音波厚さ計 TI-56L 校正証明書付	170,000	173,000
777	2-2593-02-20	超音波厚さ計 TI-56K 校正証明書付	210,000	213,000
777	2-2593-03-20	超音波厚さ計 TI-66W 校正証明書付	380,000	383,000
778	1-3778-01	グランドメーターNo. O30小100	206,000	258,000
778	1-3778-02	グランドメーター(双溝)No.O30大25	307,000	382,000
778	1-3779-01	グランドメーター No.O31小100	154,000	192,000
778	1-3779-02	グランドメーターNo. O31大25	231,000	288,000
779	1-3782-01	テストピース SPCC-SB	6,500	6,830
779	1-3782-02	テストピース SPCC-SD	6,000	6,330
779	2-9850-01	ブラスト板SS400 片面サンド	10,500	12,100
779	2-9850-02	ブラスト板SS400 両面サンド	14,500	16,700
779	2-9850-03	ブラスト板SS400 両面ショット	18,500	20,400
779	2-9850-04	ブラスト板SS400 両面グリット	18,500	20,400
779	2-9855-02	テストピースプラスチック板FRP	16,500	19,000
779	2-9855-03	テストピースプラスチック板PBT	17,500	19,300
779	2-9856-01	テストピース化成処理鋼板PB-N144	21,000	25,200
779	2-9856-02	テストピース化成処理鋼板PB-L3020	30,000	36,000
779	2-9856-03	テストピース化成処理鋼板PF-525T	21,000	26,000
779	2-9857-01	テストピースモルタル板(ISO規格)小	9,600	10,900
779	2-9857-02	テストピースモルタル板(ISO規格)大	9,600	12,700
779	2-9858-01	テストピーススレート板	9,000	9,830
780	2-9572-01	バーコーターNo.3	13,500	14,500
780	2-9572-02	バーコーターNo.4	13,500	14,500
780	2-9572-03	バーコーターNo.5	13,500	14,500
780	2-9572-04	バーコーターNo.6	13,500	14,500
780	2-9572-05	バーコーターNo.7	13,500	14,500
780	2-9572-06	バーコーターNo.8	13,500	14,500
780	2-9572-07	バーコーターNo.9	13,500	14,500
780	2-9572-08	バーコーターNo.10	13,500	14,500
780	2-9572-09	バーコーターNo.12	13,500	14,500
780	2-9572-10	バーコーターNo.14	13,500	14,500
780	2-9572-11	バーコーターNo.16	13,500	14,500
780	2-9572-12	バーコーターNo.18	13,500	14,500
780	2-9572-13	バーコーターNo.20	13,500	14,500
780	2-9572-14	バーコーターNo.22	13,500	14,500
780	2-9572-15	バーコーターNo.24	13,500	14,500
780	2-9572-16	バーコーターNo.26	13,500	14,500
780	2-9572-17	バーコーターNo.28	13,500	14,500
780	2-9572-18	バーコーターNo.30	13,500	14,500
780	2-9572-19	バーコーターNo.32	13,500	14,500
780	2-9572-20	バーコーターNo.34	13,500	14,500
780	2-9572-21	バーコーターNo.36	13,500	14,500
780	2-9572-22	バーコーターNo.38	13,500	14,500
780	2-9572-23	バーコーターNo.40	13,500	14,500
780	2-9572-24	バーコーターNo.42	13,500	14,500
780	2-9572-25	バーコーターNo.44	13,500	14,500
780	2-9572-26	バーコーターNo.46	13,500	14,500
780	2-9572-27	バーコーターNo.48	13,500	14,500
780	2-9572-28	バーコーターNo.50	13,500	14,500
780	2-9572-29	バーコーターNo.55	13,500	14,500
780	2-9572-30	バーコーターNo.65	13,500	14,500
780	2-9572-31	バーコーターNo.70	13,500	14,500
780	2-9572-32	バーコーターNo.75	13,500	14,500
781	1-3777-01	アプリケーションターNo. O11 25G	51,500	64,500
781	1-3777-02	アプリケーションターNo. O11 50G	51,500	64,500
781	1-3777-03	アプリケーションターNo. O11 75G	51,500	64,500
781	1-3777-04	アプリケーションターNo. O11 100G	51,500	64,500
781	1-3777-05	アプリケーションターNo. O11 125G	51,500	64,500
781	1-3777-06	アプリケーションターNo. O11 150G	51,500	64,500
781	1-3777-07	アプリケーションターNo. O12 四面G	154,000	192,000
781	2-4953-01	アプリケーションターNo. O11 25S	51,500	64,500
781	2-4953-02	アプリケーションターNo. O11 50S	51,500	64,500
781	2-4953-03	アプリケーションターNo. O11 75S	51,500	64,500
781	2-4953-04	アプリケーションターNo. O11 100S	51,500	64,500
781	2-4953-05	アプリケーションターNo. O11 125S	51,500	64,500
781	2-4953-06	アプリケーションターNo. O11 150S	51,500	64,500
781	2-4953-07	アプリケーションターNo. O12 四面S	154,000	192,000
781	1-3780-01	カッターガイドNo.100	21,000	26,200
781	1-3780-02	カッターガイドNo.101	21,000	26,200
783	2-7974-01	棒状硬度計 OB-110G	20,000	30,000
783	2-7974-02	棒状硬度計 OB-200G	20,000	30,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
783	2-7974-03	棒状硬度計 OB-300G	20,000	30,000
783	2-7974-04	棒状硬度計 OB-500G	20,000	30,000
783	2-7974-05	棒状硬度計 OB-1KG	22,000	32,000
792	2-2595-01	診断機能付振動計 MK-21	145,000	154,000
794	1-1737-31	ハルセル試験装置 B-52-1CWJ	550,000	570,000
794	1-1737-11	交換用陽極板 含燐銅 B-59-P08	2,600	3,200
794	1-1737-12	交換用陽極板 無酸素銅 B-59-P10	2,300	2,600
794	1-1737-13	交換用陽極板 B-59-P02	3,000	3,800
794	1-1737-14	交換用陽極板 B-59-P07	6,000	6,600
794	1-1737-15	交換用陽極板 亜鉛 B-59-P04	2,000	2,200
794	1-1737-16	交換用陽極板 高純度錫 B-59-P12	3,200	4,000
794	1-1737-17	交換用陰極板 鉄 B-60-P01A	16,000	17,600
794	1-1737-18	交換用陰極板 真鍮 B-60-P03	16,000	17,600
794	1-1737-19	交換用陰極板 銅 B-60-P05	16,000	17,600
794	1-1737-40	ハルセル水槽(加温型) B-53W	63,000	68,000
794	2-2672-21	ハルセル水槽(並型) B-55	15,000	16,000
799	3-6689-02	LEDプランレンズ生物顕微鏡LRM18T	110,000	95,000
808	1-3431-01	倒立三眼金属顕微鏡NIM-100	298,000	289,000
816	1-2192-12	フラットタイプXYステージ AX-Y-55	55,000	74,600
817	2-2627-12	USB接続デジタルカメラ HDCEX2	58,600	57,800
826	4-449-01	デジタルマイクロスコープ SDM200	15,000	9,800
829	2-630-09	コールドライト用 交換ランプ 100W	3,900	5,000
884	61-6164-81	19986 デジタルノギス 大文字450	48,000	51,000
884	61-6164-82	19987 デジタルノギス 大文字600	62,000	71,000
884	61-6164-83	19988 デジタルノギス大文字1000	110,000	128,000
886	4-574-02	デジタルデプスゲージ DPG200	13,000	11,000
893	3-958-01	限界ねじプラグゲージ 300100210	22,400	25,100
893	3-958-02	限界ねじプラグゲージ 300140210	19,800	22,200
893	3-958-03	限界ねじプラグゲージ 300160210	20,700	23,200
893	3-958-04	限界ねじプラグゲージ 300180210	19,400	20,400
893	3-958-05	限界ねじプラグゲージ 300240210	18,500	19,400
893	3-958-06	限界ねじプラグゲージ 300280210	18,300	19,200
893	3-958-07	限界ねじプラグゲージ 300880210	19,500	21,800
893	3-958-08	限界ねじプラグゲージ 300340210	17,900	18,800
893	3-958-09	限界ねじプラグゲージ 300940210	17,700	19,800
893	3-958-10	限界ねじプラグゲージ 300380210	18,100	19,000
893	3-958-11	限界ねじプラグゲージ 301060210	18,600	20,800
893	3-958-12	限界ねじプラグゲージ 301040210	17,700	19,800
893	3-958-13	限界ねじプラグゲージ 300420210	18,500	19,400
893	3-958-15	限界ねじプラグゲージ 301200210	18,800	21,100
893	3-958-16	限界ねじプラグゲージ 301180210	18,700	20,900
893	3-958-17	限界ねじプラグゲージ 300460210	18,800	21,100
893	3-958-18	限界ねじプラグゲージ 301360210	21,400	24,000
893	3-958-19	限界ねじプラグゲージ 301380210	19,700	22,100
893	3-958-20	限界ねじプラグゲージ 300480210	19,900	22,300
893	3-958-21	限界ねじプラグゲージ 301440210	22,600	25,300
893	3-958-22	限界ねじプラグゲージ 301420210	20,400	22,800
893	3-958-23	限界ねじプラグゲージ 300500210	21,200	23,700
893	3-958-24	限界ねじプラグゲージ 301500210	21,400	24,000
893	3-958-25	限界ねじプラグゲージ 301580210	25,700	28,800
893	3-958-26	限界ねじプラグゲージ 301560210	22,600	25,300
893	3-958-27	限界ねじプラグゲージ 300540210	24,500	27,400
893	3-957-01	限界ねじリングゲージ 300101210	44,800	52,400
893	3-957-02	限界ねじリングゲージ 300141210	39,600	46,300
893	3-957-03	限界ねじリングゲージ 300161210	41,400	48,400
893	3-957-04	限界ねじリングゲージ 300181210	38,800	42,700
893	3-957-05	限界ねじリングゲージ 300241210	37,000	40,700
893	3-957-06	限界ねじリングゲージ 300281210	36,600	40,300
893	3-957-07	限界ねじリングゲージ 300881210	39,000	45,600
893	3-957-08	限界ねじリングゲージ 300341210	35,800	39,400
893	3-957-09	限界ねじリングゲージ 300941210	35,400	41,400
893	3-957-10	限界ねじリングゲージ 300381210	36,200	39,800
893	3-957-11	限界ねじリングゲージ 301061210	37,200	43,500
893	3-957-12	限界ねじリングゲージ 301041210	35,400	41,400
893	3-957-13	限界ねじリングゲージ 300421210	37,000	40,700
893	3-957-14	限界ねじリングゲージ 301221210	40,400	47,300
893	3-957-15	限界ねじリングゲージ 301201210	37,600	44,000
893	3-957-16	限界ねじリングゲージ 301181210	37,400	43,800
893	3-957-17	限界ねじリングゲージ 300461210	37,600	44,000
893	3-957-18	限界ねじリングゲージ 301361210	42,800	50,100
893	3-957-19	限界ねじリングゲージ 301321210	39,400	46,100
893	3-957-20	限界ねじリングゲージ 300481210	39,800	46,600
893	3-957-21	限界ねじリングゲージ 301441210	45,200	52,900
893	3-957-22	限界ねじリングゲージ 301421210	40,800	47,700
893	3-957-23	限界ねじリングゲージ 300501210	42,400	49,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
893	3-957-24	限界ねじリングゲージ 301501210	42,800	50,100
893	3-957-25	限界ねじリングゲージ 301581210	51,400	60,100
893	3-957-26	限界ねじリングゲージ 301561210	45,200	52,900
893	3-957-27	限界ねじリングゲージ 300541210	49,000	57,300
907	3-8832-01	マップメーター CV-10 ブラック	9,500	11,000
907	3-8832-02	マップメーター CV-10 アイボリ	9,500	11,000
944	3-2017-01	セラミック天板作業台 HCS-1200	120,000	135,000
944	3-2017-02	セラミック天板作業台 HCS-1500	132,000	150,000
944	3-2017-03	セラミック天板作業台 HCS-1800	157,000	181,000
944	3-2017-04	セラミック天板作業台 HCS-1200W	130,000	147,000
944	3-2017-05	セラミック天板作業台 HCS-1500W	154,000	173,000
944	3-2017-06	セラミック天板作業台 HCS-1800W	190,000	214,000
944	3-2018-01	セラミック天板作業台 TCS-1200	134,000	152,000
944	3-2018-02	セラミック天板作業台 TCS-1500	145,000	163,000
944	3-2018-03	セラミック天板作業台 TCS-1800	172,000	198,000
944	3-2018-04	セラミック天板作業台 TCS-1200W	142,000	160,000
944	3-2018-05	セラミック天板作業台 TCS-1500W	167,000	189,000
944	3-2018-06	セラミック天板作業台 TCS-1800W	208,000	239,000
945	1-6586-01	作業台 SWRA-660-II	35,100	40,800
945	1-6586-02	作業台 SWRA-775-II	40,300	47,600
945	1-6586-03	作業台 SWRA-960-II	36,100	40,900
945	1-6586-04	作業台 SWRA-975-II	40,900	48,500
945	1-6586-05	作業台 SWRA-1260-II	41,400	49,100
945	1-6586-06	作業台 SWRA-1275-II	45,000	52,600
945	1-6586-07	作業台 SWRA-1560-II	45,500	53,200
945	1-6586-08	作業台 SWRA-1575-II	49,300	58,200
945	1-6586-09	作業台 SWRA-1590-II	52,400	61,800
945	1-6586-10	作業台 SWRA-1860-II	47,800	55,500
945	1-6586-11	作業台 SWRA-1875-II	50,700	59,500
945	1-6586-12	作業台 SWRA-1890-II	57,500	67,400
945	1-6600-01	作業台 SWR-660-II	29,600	32,200
945	1-6600-02	作業台 SWR-775-II	33,200	38,500
945	1-6600-03	作業台 SWR-960-II	27,400	32,300
945	1-6600-04	作業台 SWR-975-II	33,700	39,400
945	1-6600-05	作業台 SWR-1260-II	34,200	40,500
945	1-6600-06	作業台 SWR-1275-II	35,900	43,500
945	1-6600-07	作業台 SWR-1560-II	37,100	44,600
945	1-6600-08	作業台 SWR-1575-II	41,200	49,100
945	1-6600-09	作業台 SWR-1590-II	44,000	51,900
945	1-6600-10	作業台 SWR-1860-II	39,600	46,900
945	1-6600-11	作業台 SWR-1875-II	42,400	50,400
945	1-6600-12	作業台 SWR-1890-II	48,800	57,500
945	1-6601-01	立ち作業台 SWRH-660-II	33,000	39,600
945	1-6601-02	立ち作業台 SWRH-775-II	37,800	45,800
945	1-6601-03	立ち作業台 SWRH-960-II	34,700	39,700
945	1-6601-04	立ち作業台 SWRH-975-II	39,700	46,700
945	1-6601-05	立ち作業台 SWRH-1260-II	40,300	47,900
945	1-6601-06	立ち作業台 SWRH-1275-II	43,700	50,800
945	1-6601-07	立ち作業台 SWRH-1560-II	47,000	52,000
945	1-6601-08	立ち作業台 SWRH-1575-II	49,900	56,400
945	1-6601-09	立ち作業台 SWRH-1590-II	51,900	61,500
945	1-6601-10	立ち作業台 SWRH-1860-II	47,900	54,300
945	1-6601-11	立ち作業台 SWRH-1875-II	51,900	57,700
945	1-6601-12	立ち作業台 SWRH-1890-II	59,900	67,100
945	1-6578-02	作業台 SWRU-775-II	54,800	62,500
945	1-6578-03	作業台 SWRU-960-II	48,700	55,900
945	1-6578-04	作業台 SWRU-975-II	55,300	63,400
945	1-6578-05	作業台 SWRU-1260-II	55,500	64,100
945	1-6578-06	作業台 SWRU-1275-II	57,500	67,500
945	1-6578-07	作業台 SWRU-1560-II	58,400	68,200
945	1-6578-08	作業台 SWRU-1575-II	62,800	73,100
945	1-6578-09	作業台 SWRU-1590-II	66,000	76,300
945	1-6578-10	作業台 SWRU-1860-II	60,900	70,500
945	1-6578-11	作業台 SWRU-1875-II	64,000	74,400
945	1-6578-12	作業台 SWRU-1890-II	70,800	81,900
945	1-6619-01	キャスター付作業台 SWRC-660-II	37,100	43,400
945	1-6619-02	キャスター付作業台 SWRC-775-II	42,200	50,300
945	1-6619-03	キャスター付作業台 SWRC-960-II	39,000	43,400
945	1-6619-04	キャスター付作業台 SWRC-975-II	42,900	51,200
945	1-6619-05	キャスター付作業台 SWRC-1260-II	44,100	51,600
945	1-6619-06	キャスター付作業台 SWRC-1275-II	47,700	55,300
945	1-6619-07	キャスター付作業台 SWRC-1560-II	49,300	55,800
945	1-6619-08	キャスター付作業台 SWRC-1575-II	54,400	61,000
945	1-6619-09	キャスター付作業台 SWRC-1590-II	57,600	67,200
945	1-6619-10	キャスター付作業台 SWRC-1860-II	51,900	58,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
945	1-6619-11	キャスター付作業台 SWRC-1875-II	55,900	62,300
945	1-6619-12	キャスター付作業台 SWRC-1890-II	63,900	72,800
946	1-2864-11	ワークテーブルSWRN1-1260-II	51,800	59,950
946	1-2864-12	ワークテーブルSWRN2-1260-II	69,400	79,450
946	1-2865-11	ワークテーブルSWRN3-1275-II	53,500	62,950
946	1-2865-12	ワークテーブルSWRN2-1275-II	71,100	82,450
946	1-2866-11	ワークテーブルSWRN1-1875-II	60,000	69,900
946	1-2866-12	ワークテーブルSWRN2-1875-II	77,600	89,400
946	1-2866-13	ワークテーブルSWRN3-1875-II	95,200	108,900
946	1-2867-11	ワークテーブルSWRN1-1890-II	66,400	77,000
946	1-2867-12	ワークテーブルSWRN2-1890-II	84,000	96,500
946	1-2867-13	ワークテーブルSWRN3-1890-II	101,600	116,000
949	1-2861-01	ワークテーブル STR-1260-II	34,700	40,500
949	1-2861-02	ワークテーブル STR-1275-II	43,000	46,200
949	1-2862-01	ワークテーブル STR-1560-II	39,600	43,700
949	1-2862-02	ワークテーブル STR-1575-II	45,400	47,700
949	1-2862-03	ワークテーブル STR-1590-II	46,200	51,500
949	1-2863-01	ワークテーブル STR-1860-II	40,500	45,500
949	1-2863-02	ワークテーブル STR-1875-II	47,600	51,800
949	1-2863-03	ワークテーブル STR-1890-II	49,700	58,900
960	3-2014-04	流し台 HPK1-600-430	93,000	110,000
960	3-2014-05	流し台 HPK1-750-430	102,000	120,000
960	3-2014-01	流し台 HPK1-900-430	108,000	123,000
960	3-2014-02	流し台 HPK1-1200-430	131,000	147,000
960	3-2014-03	流し台 HPK1-1500-430	150,000	169,000
960	3-2013-04	流し台 HPK1-600-304	118,000	137,000
960	3-2013-05	流し台 HPK1-750-304	128,000	149,000
960	3-2013-01	流し台 HPK1-900-304	135,000	153,000
960	3-2013-02	流し台 HPK1-1200-304	164,000	185,000
960	3-2013-03	流し台 HPK1-1500-304	204,000	230,000
961	1-8942-01	流し台 KP1-400	27,600	31,000
961	1-8942-02	流し台 KP1-450	27,600	31,000
961	1-8942-03	流し台 KP1-500	30,300	34,000
961	1-8942-04	流し台 KP1-600	30,700	35,000
961	1-8942-05	流し台 KP1-750	57,400	65,000
961	1-8942-06	流し台 KP1-900	62,900	71,000
961	1-8942-07	流し台 KP1-1200	70,700	79,000
961	1-8942-08	流し台 KP1-1500	94,000	106,000
961	1-8942-09	流し台 KP1-1800	111,200	125,000
961	1-3409-02	流し台HP1-450	42,500	47,900
961	1-3409-04	流し台HP1-600	48,000	54,000
961	1-3409-05	流し台HP1-750	60,500	68,100
961	1-3409-06	流し台HP1-900	65,400	73,500
961	1-3409-07	流し台HP1-1200	79,200	89,300
961	1-3409-08	流し台HP1-1500	102,500	115,400
961	1-3409-09	流し台HP1-1800	117,800	132,500
961	1-8943-01	流し台 KPM1-750R	37,200	42,000
961	1-8943-02	流し台 KPM1-900R	39,600	45,000
961	1-8943-03	流し台 KPM1-1200R	55,800	63,000
961	1-8943-04	流し台 HPM1-900R	58,700	66,000
961	1-8943-05	流し台 HPM1-1200R	69,400	78,000
961	1-8943-06	流し台 HPM1-1500R	121,800	137,000
961	2-9895-01	流し台KPM1-750L	37,200	41,900
961	2-9895-02	流し台KPM1-900L	39,600	44,500
961	2-9895-03	流し台KPM1-1200L	55,800	62,700
961	2-9895-04	流し台HPM1-900L	58,700	66,100
961	2-9895-05	流し台HPM1-1200L	69,400	78,100
961	2-9895-06	流し台HPM1-1500L	121,800	137,200
962	1-8949-01	流し台 AP1-600K	59,800	67,200
962	1-8949-02	流し台 AP1-750K	89,200	100,400
962	1-8949-03	流し台 AP1-900K	95,600	107,700
962	1-8949-04	流し台 AP1-1200K	122,300	137,700
962	1-8949-05	流し台 AP1-1500K	152,900	172,100
962	1-3408-01	流し台AP1-600H	81,600	91,900
962	1-3408-02	流し台AP1-750H	129,200	145,300
962	1-3408-03	流し台AP1-900H	134,700	151,400
962	1-3408-04	流し台AP1-1200H	146,300	164,600
962	1-3408-05	流し台AP1-1500H	167,800	189,000
962	1-8950-01	流し台 APM1-750K-R	73,200	82,400
962	1-8950-02	流し台 APM1-900K-R	78,300	88,100
962	1-8950-03	流し台 APM1-1200K-R	100,000	112,500
962	1-8950-04	流し台 APM1-900H-R	107,200	120,600
962	1-8950-05	流し台 APM1-1200H-R	131,200	147,700
962	1-8950-06	流し台 APM1-1500H-R	176,500	198,800
962	2-9896-01	流し台APM1-750K-L	73,200	82,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
962	2-9896-02	流し台APM1-900K-L	78,300	88,100
962	2-9896-03	流し台APM1-1200K-L	100,000	112,500
962	2-9896-04	流し台APM1-900H-L	107,200	120,600
962	2-9896-05	流し台APM1-1200H-L	131,200	147,700
962	2-9896-06	流し台APM1-1500H-L	176,500	198,800
963	1-1433-01	ステンレス製水切台 KTM-600	51,600	58,100
963	1-1433-02	ステンレス製水切台 KTM-750	59,600	67,000
963	1-1433-03	ステンレス製水切台 KTM-900	62,000	69,800
963	1-1433-04	ステンレス製水切台 KTM-1200	72,400	81,300
963	1-1433-05	ステンレス製水切台 HTM-600	54,700	61,400
963	1-1433-06	ステンレス製水切台 HTM-750	60,200	67,800
963	1-1433-07	ステンレス製水切台 HTM-900	64,900	73,200
963	1-1433-08	ステンレス製水切台 HTM-1200	75,100	84,500
963	1-8948-01	流し台 KF-900	71,600	81,000
963	1-8948-02	流し台 KF-1200	82,700	93,000
963	1-8948-03	流し台 KF-1500	88,900	100,000
966	61-4491-50	A-7330机上台390mm口-0白	2,500	2,700
966	61-4491-52	A-7330机上台390mm口-6黄緑	2,500	2,700
966	61-4491-53	A-7330机上台390mm口-24黒	2,500	2,700
966	61-4491-58	A-7332机上台590mm口-0白	3,100	3,400
966	61-4491-60	A-7332机上台590mm口-6黄緑	3,100	3,400
966	61-4491-61	A-7332机上台590mm口-24黒	3,100	3,400
972	2-8218-03	クリーンチェア TCC-7FN	14,200	16,800
972	2-8218-04	クリーンチェア TCC-9LN	28,700	31,600
977	3-8164-01	ジャンボベストワーク LP-850/O1	15,000	16,000
986	1-1434-01	ステンレス保管庫 ACS-750K	113,100	124,500
986	1-1434-02	ステンレス保管庫 ACS-900K	127,800	141,200
986	1-1434-03	ステンレス保管庫 ACS-1200K	150,000	166,000
986	1-1434-04	ステンレス保管庫 ACS-1500K	157,100	174,000
986	1-1434-05	ステンレス保管庫 ACS-1800K	177,800	197,400
986	1-1434-06	ステンレス保管庫 ACS-750H	138,400	153,100
986	1-1434-07	ステンレス保管庫 ACS-900H	153,300	169,800
986	1-1434-08	ステンレス保管庫 ACS-1200H	185,600	206,100
986	1-1434-09	ステンレス保管庫 ACS-1500H	202,700	225,400
986	1-1434-10	ステンレス保管庫 ACS-1800H	228,400	254,200
986	1-1435-01	ステンレス保管庫 ACS-750KG	120,200	157,600
986	1-1435-02	ステンレス保管庫 ACS-900KG	136,400	175,800
986	1-1435-03	ステンレス保管庫 ACS-1200KG	161,300	203,800
986	1-1435-04	ステンレス保管庫 ACS-1500KG	171,100	214,700
986	1-1435-05	ステンレス保管庫 ACS-1800KG	194,700	241,400
986	1-1435-06	ステンレス保管庫 ACS-750HG	145,600	186,100
986	1-1435-07	ステンレス保管庫 ACS-900HG	162,000	204,500
986	1-1435-08	ステンレス保管庫 ACS-1200HG	196,900	243,800
986	1-1435-09	ステンレス保管庫 ACS-1500HG	216,700	266,100
986	1-1435-10	ステンレス保管庫 ACS-1800HG	245,300	298,200
989	3-1497-01	セフティキャビネットSM-3E	195,000	199,000
989	3-1497-02	セフティキャビネット SM-3E1N	255,000	261,000
989	3-1498-01	セフティキャビネットGM-3E	245,000	251,000
989	3-1498-02	セフティキャビネット GM-3E1N	295,000	302,000
989	3-1485-01	セフティキャビネットSU-1	56,000	58,000
990	3-5018-31	セフティキャビネット SU-3E	105,000	109,000
990	3-5018-32	セフティキャビネット SU-5E	175,000	182,000
990	3-5018-33	セフティキャビネット SU-3LE	210,000	219,000
990	3-5823-31	セフティキャビネット SF-3BE	173,000	179,000
990	3-5823-32	セフティキャビネット SF-5BE	246,000	255,000
990	3-5017-21	セフティキャビネット GU-3E	120,000	125,000
990	3-5017-22	セフティキャビネット GU-5E	155,000	161,000
990	3-5823-33	セフティキャビネット GF-3BE	198,000	205,000
990	3-5823-34	セフティキャビネット GF-5BE	255,000	264,000
990	3-5823-36	セフティキャビネット GYF-3BE	190,000	197,000
990	3-5018-43	セフティキャビネット SU-3E1N	139,000	145,000
990	3-5018-44	セフティキャビネット SU-5E1N	228,000	237,000
990	3-5018-41	セフティキャビネット SU-3E1W	148,000	153,000
990	3-5018-42	セフティキャビネット SU-5E1W	237,000	246,000
990	3-5823-45	セフティキャビネット SF-3BE1N	226,000	234,000
990	3-5823-46	セフティキャビネット SF-5BE1N	326,000	338,000
990	3-5823-41	セフティキャビネット SF-3BE1W	236,000	244,000
990	3-5823-42	セフティキャビネット SF-5BE1W	336,000	348,000
990	3-5017-33	セフティキャビネット GU-3E1N	157,000	163,000
990	3-5017-34	セフティキャビネット GU-5E1N	200,000	208,000
990	3-5017-31	セフティキャビネット GU-3E1W	166,000	173,000
990	3-5017-32	セフティキャビネット GU-5E1W	210,000	218,000
990	3-5823-47	セフティキャビネット GF-3BE1N	260,000	269,000
990	3-5823-48	セフティキャビネット GF-5BE1N	316,000	327,000
990	3-5823-43	セフティキャビネット GF-3BE1W	270,000	280,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
990	3-5823-44	セフティキャビネット GF-5BE1W	350,000	362,000
991	3-5016-23	セフティキャビネット HU-3E	114,000	118,000
991	3-5016-24	セフティキャビネット HU-5E	159,000	165,000
991	3-5016-31	セフティキャビネット HU-3E用棚板	7,000	7,300
991	3-5016-32	セフティキャビネット HU-5E用棚板	10,000	10,400
991	1-5942-01	セフティキャビネット TU-3E	136,000	141,000
991	1-5942-02	セフティキャビネット TU-5E	189,000	197,000
991	3-5823-18	GYF-3BE用500mlスタンド	13,000	13,400
991	3-5823-19	GYF-3BE用1000mlスタンド	12,000	12,400
991	3-5823-17	セフティキャビネットFX ベース	30,000	31,000
991	3-5823-25	スタンダードベースBS-5E	36,000	38,000
991	3-5823-23	漏液防止ベースBP-3E	50,000	52,000
991	3-5823-24	漏液防止ベースBP-5E	60,000	62,000
991	1-5942-11	ネームプレート SU-M	1,800	1,900
991	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
992	3-1487-01	スリム薬品保管庫SC-50FD	88,000	91,000
992	3-1487-02	スリム薬品保管庫SC-50FDH	136,000	140,000
992	3-1486-01	スリム薬品保管庫SC-100FH	136,000	140,000
992	3-1486-02	スリム薬品保管庫SC-100FHH	230,000	237,000
992	3-1486-03	スリム薬品保管庫SC-100FHG	150,000	155,000
992	3-1486-04	スリム薬品保管庫SC-100FHGH	248,000	256,000
992	1-1608-11	天板用 側面カバー1枚	3,000	3,100
993	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
995	3-529-21	ステンレス薬品庫 SKN2	252,000	260,000
995	3-1103-21	ステンレス薬品庫 SKGN2	250,000	258,000
995	3-1103-22	ステンレス薬品庫SKN2SKGN2セット	500,000	518,000
996	3-060-01	薬品庫 SH-G型	579,000	596,000
996	3-060-11	薬品庫SH型 SH-S	598,000	619,000
996	3-060-12	薬品庫SH型 SH-YG	642,000	661,000
996	3-060-02	薬品庫SH型 予備棚板レール付	12,800	13,600
996	3-060-03	薬品庫SH型 500mL用仕切板	11,500	12,700
996	3-060-04	薬品庫SH型1L ガロン瓶仕切板	11,500	12,700
997	1-6169-01	ステンレス薬品保管庫 HS-945S	83,000	86,500
997	1-6169-02	ステンレス薬品保管庫 HS-945G	87,000	90,000
997	1-6169-03	ステンレス薬品保管庫 HS-945A	119,000	124,000
997	1-6169-04	ステンレス薬品保管庫 HS-9B	19,500	21,000
997	1-6169-05	ステンレス薬品保管庫 HL-1845S	160,000	167,000
997	1-6169-11	ステンレス薬品保管庫予備棚板 W=900	6,500	6,800
997	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
997	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
1005	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
1013	3-530-11	スライド扉型薬品庫 SSN	103,000	109,000
1027	3-5015-01	セフティポトルスタンドBS-12	17,900	19,000
1110	1-4412-01	デシケーター用中板 120mm	660	730
1110	1-4412-02	デシケーター用中板 150mmカトマン型	720	800
1110	1-4412-03	デシケーター用中板 180mmカトマン型	1,010	1,120
1110	1-4412-04	デシケーター用中板 210mmカトマン型	1,360	1,500
1110	1-066-05	真空デシケーター-240・250用プレート	2,400	2,650
1110	1-066-06	真空ポリカデシケーター 300用プレート	3,670	4,000
1124	1-066-05	真空デシケーター-240・250用プレート	2,400	2,650
1124	1-066-06	真空ポリカデシケーター 300用プレート	3,670	4,000
1124	1-066-05	真空デシケーター-240・250用プレート	2,400	2,650
1124	1-066-06	真空ポリカデシケーター 300用プレート	3,670	4,000
1134	3-8501-01	ボトルキャリア130×4 9102204	11,000	10,000
1134	3-8501-02	ボトルキャリア130×6 9102206	14,000	13,000
1134	3-8501-03	ボトルキャリア130×8 9102208	19,000	18,000
1134	3-8501-04	ボトルキャリア130×10 9102210	23,000	22,000
1134	3-8502-01	ボトルキャリア100×4 9102214	10,000	9,600
1136	3-195-01	ビベックス8型	24,500	33,000
1136	3-196-01	ビベックス12型	41,000	49,500
1149	61-3114-09	UPR22000 パンチングラック	57,100	53,600
1186	7-3400-01	指紋認証式保管庫SB-60FPE	175,000	200,000
1201	1-2619-01	ステンレス製ワゴン WG2-600K	35,120	39,400
1201	1-2619-02	ステンレス製ワゴン WG2-750K	37,340	42,100
1201	1-2619-03	ステンレス製ワゴン WG2-900K	39,340	44,300
1201	1-2619-04	ステンレス製ワゴン WG2-750H	45,120	50,900
1201	1-2619-05	ステンレス製ワゴン WG2-900H	48,670	54,700
1201	1-2620-01	ステンレス製ワゴン WG3-600K	40,450	45,600
1201	1-2620-02	ステンレス製ワゴン WG3-750K	44,000	49,400
1201	1-2620-03	ステンレス製ワゴン WG3-900K	46,890	52,900
1201	1-2620-04	ステンレス製ワゴンWG3-750H	56,000	63,200
1201	1-2620-05	ステンレス製ワゴンWG3-900H	58,670	66,100
1201	1-2720-01	ステンレス製ワゴン WGO2-600K	54,000	60,900
1201	1-2720-02	ステンレス製ワゴン WGO2-750K	60,230	67,800
1201	1-2720-03	ステンレス製ワゴン WGO2-900K	64,890	73,200

■研究用総合機器カタログ2019／サンクアスト産業用研究機器カタログ2019

2019年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1201	1-2720-04	ステンレス製ワゴン WGO2-750H	66,230	74,500
1201	1-2720-05	ステンレス製ワゴン WGO2-900H	71,780	80,900
1201	1-2721-01	ステンレス製ワゴン WGO3-600K	59,560	66,900
1201	1-2721-02	ステンレス製ワゴン WGO3-750K	66,890	75,400
1201	1-2721-03	ステンレス製ワゴン WGO3-900K	72,670	81,800
1201	1-2721-04	ステンレス製ワゴン WGO3-750H	77,120	86,700
1201	1-2721-05	ステンレス製ワゴン WGO3-900H	82,000	92,300
1205	4-5347-01	グラットネル収納ケース 浅型	1,500	1,700
1205	4-5347-02	グラットネル収納ケース 深型	2,000	2,250
1205	4-5347-11	グラットネル収納ケース カバー	1,900	2,200
1210	8-7485-02	カルテワゴン 40P-S	52,800	51,200
1210	8-7485-03	カルテワゴン 60P-S	71,600	64,000
1220	1-2334-01	ボンベ運搬車KSハンドトラック	27,000	37,000
1222	3-4923-01	伸縮キャリー 202PP-02-YE	7,030	7,530
1222	3-4923-02	伸縮キャリー 202PP-03-YE	7,180	7,680
1222	3-4923-03	伸縮キャリー 202PP-04-YE	7,280	7,780
1222	1-7505-01	伸縮キャリー 202PP-02	7,030	7,530
1222	1-7505-02	伸縮キャリー 202PP-03	7,180	7,680
1222	1-7505-03	伸縮キャリー 202PP-04	7,280	7,780
1222	2-9894-01	伸縮キャリー602AL-02	11,800	12,800
1222	2-9894-02	伸縮キャリー602AL-03	12,000	13,050
1224	3-7708-01	ノーバンクタイヤ自転車 MG-G206N	30,000	36,000
1242	2-1994-03	滅菌セルスプレッダー 33212406D	5,500	4,800
1252	2-7208-07	フィルコンNシリンジ 10μm	32,000	30,000
1252	2-7208-01	フィルコンN シリンジ20μm	32,000	30,000
1252	2-7208-02	フィルコンN シリンジ30μm	32,000	30,000
1252	2-7208-03	フィルコンN シリンジ50μm	32,000	30,000
1252	2-7209-07	フィルコンNカップ 10μm	32,000	30,000
1252	2-7209-01	フィルコンN カップ20μm	32,000	30,000
1252	2-7209-02	フィルコンN カップ 30μm	32,000	30,000
1252	2-7209-03	フィルコンN カップ50μm	32,000	30,000
1252	2-7209-05	フィルコンN カップ100μm	32,000	30,000
1252	2-7209-06	フィルコンN カップ200μm	32,000	30,000
1252	2-7210-07	フィルコンSシリンジ 10μm	52,000	50,000
1252	2-7210-01	フィルコンS シリンジ20μm	52,000	50,000
1252	2-7210-02	フィルコンS シリンジ30μm	52,000	50,000
1252	2-7210-05	フィルコンS シリンジ100μm	52,000	50,000
1252	2-7211-07	フィルコンSカップ 10μm	52,000	50,000
1252	2-7211-01	フィルコンS カップ20μm	52,000	50,000
1252	2-7211-02	フィルコンS カップ 30μm	52,000	50,000
1253	2-7205-11	メディアマックス	500,000	498,000
1253	2-7205-22	メディアマックス専用メディコンN 50μm	68,000	66,000
1253	2-7207-01	メディコンN 35μm	9,500	9,000
1253	2-7207-02	メディコンN 50μm	9,500	9,000
1277	3-6136-01	マイクロチューブラベルLBPLP7020	2,400	2,520
1277	3-6136-02	マイクロチューブラベルLBPLP7050	6,000	6,300
1277	3-7098-01	パイオハザードラベルKL45. 1	11,000	12,800
1280	1-6776-06	96ウェルマイクロプレート 平底・滅菌済	12,000	13,800
1284	2-7215-04	タンパク質結晶化プレート LCP	75,000	72,000
1300	3-6196-01	フローター F18845-0050	3,900	4,600
1303	3-6197-01	フリーザーボックスF18852-0017	6,700	8,000
1308	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,400	16,000
1308	6-8814-76	粉末培地 リンゲルタレット	6,200	6,380
1308	6-8814-19	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,500	12,900
1308	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,100	12,600
1308	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,800	11,300
1308	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,500	16,100
1308	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	10,000	10,600
1308	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,300	13,800
1308	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,400	11,800
1308	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	49,300	50,400
1308	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,700	14,200
1308	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,700	35,600
1308	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	50,800	52,200
1308	6-8814-68	粉末培地 コバックインドル試薬	6,400	6,570
1308	6-8814-48	粉末培地 1. 01295. 0001	10,500	11,000
1308	6-8814-49	粉末培地 1. 01298. 0001	7,500	7,690
1308	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,600	14,000
1308	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,400	19,000
1308	6-8814-17	粉末培地ノボヒオシン加mEC 14582	14,000	14,400
1308	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,700	16,200
1308	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,400	16,900
1308	6-8814-15	粉末培地フルオロカルト157 4036	55,700	57,200
1308	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,900	10,200
1308	6-8814-63	粉末培地 アルカリペプトン水	12,000	12,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1308	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,100	10,500
1308	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	9,000	9,230
1308	6-8814-40	セテナイトシステンブイオン7709	23,000	23,800
1308	6-8814-30	粉末培地セテナイト増菌ブイオン 7717	18,300	18,900
1308	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,900	11,400
1308	6-8814-54	粉末培地ラバポートバシリアディス	10,300	10,700
1308	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,400	11,800
1308	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,400	14,900
1308	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,900	20,500
1308	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,200	14,600
1308	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	21,400	22,100
1308	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,900	9,130
1308	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,800	5,960
1308	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,900	21,700
1308	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,800	19,300
1308	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	32,400	33,400
1308	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,200	19,800
1308	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	27,000	27,800
1308	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	21,800	22,600
1308	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,900	14,400
1308	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	23,400	24,100
1308	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,200	15,700
1308	6-8814-08	液状チオグリコレイト108191	10,900	11,400
1308	6-8814-09	チオグリコレイトブイオン108190	12,900	13,300
1308	6-8814-36	BCP加プレートカウント寒天 15964	15,700	16,100
1308	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,500	21,200
1308	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,500	24,200
1308	4-819-01	粉末培地 1. 00071. 0010	19,700	20,300
1308	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	11,100	11,500
1308	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュージョンブイオン	26,000	26,800
1308	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	19,000	19,500
1308	6-8814-71	粉末培地フレーザーリステリア増菌ブイオン	18,700	19,200
1308	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,500	15,000
1308	6-8814-94	粉末培地 11781	10,300	10,700
1308	6-8814-55	粉末培地 バルカム・リステリア選択基礎	18,300	18,900
1308	6-8814-86	粉末培地 12122	11,700	12,200
1308	3-3493-01	粉末培地1. 11972. 0500	33,000	33,900
1308	3-3493-12	粉末培地 1. 00888. 0010	22,900	23,700
1308	3-3493-03	粉末培地1. 10259. 0500	41,200	42,500
1308	3-3493-04	粉末培地1. 05410. 0500	28,000	28,800
1308	3-3493-05	粉末培地1. 11699. 0500	28,900	29,800
1308	3-3493-06	粉末培地1. 05411. 0500	25,300	26,100
1308	3-3493-07	粉末培地1. 10455. 0500	21,100	21,900
1308	3-3493-08	粉末培地1. 05406. 0500	30,600	31,600
1309	3-3605-01	測定用培地1. 00092. 0010	8,200	8,430
1309	3-3605-02	測定用培地1. 00093. 0010	8,200	8,430
1309	3-3605-03	測定用培地1. 00427. 0500	33,500	34,500
1309	3-3605-04	測定用培地1. 00432. 0010	23,200	24,000
1309	3-3605-05	測定用培地1. 00439. 0010	20,700	21,400
1309	61-0194-44	1. 05394. 0500 モーゼルブイヨ	13,100	13,600
1309	61-0193-54	1. 10275. 0500 VRBD (V	11,200	11,700
1309	61-0200-36	1. 05450. 0500 普通寒天培地	25,400	26,200
1309	61-0200-01	1. 10282. 0500 OF 基礎培地	24,300	25,100
1309	3-3620-01	顆粒培地1. 02449. 0060	61,600	63,300
1310	6-8814-03	培地添加剤3785-0050	3,900	4,010
1325	61-0201-32	MCO010025 HPCウォーターサン	28,900	29,800
1325	61-0201-33	MY0010025 ウォーターサンブラー	28,900	29,800
1339	2-6254-05	ニコムルーブ ニードル(尖状加工あり)	2,500	2,700
1344	3-8662-01	ビベットproMLP2 6270420	32,000	22,000
1344	3-8662-02	ビベットproMLP10 6270421	32,000	22,000
1344	3-8662-03	ビベットproMLP20 6270422	29,000	22,000
1344	3-8662-04	ビベットpMLP100 6270423	29,000	22,000
1344	3-8662-05	ビベットpMLP200 6270424	29,000	22,000
1344	3-8662-06	ビベットpMLP1000 6270425	29,000	22,000
1344	3-8662-07	ビベットpMLP5K 6270426	32,000	22,000
1344	3-8662-08	ビベットpMLP10K 6270427	32,000	22,000
1349	1-7393-11	ビベットスタンド 3116000015	18,800	19,200
1349	1-7393-13	ビベットスタンド 3116000031	31,600	32,200
1349	1-7393-14	ビベットスタンド 3116000023	59,900	61,100
1359	3-1609-23	ACアダプター 900. 901. 48U	5,900	3,500
1364	3-6067-01	マイクロビベット BR7028-04	43,000	47,000
1364	3-6067-02	マイクロビベット BR7028-06	43,000	47,000
1364	3-6067-03	マイクロビベット BR7028-10	43,000	47,000
1364	3-6067-04	マイクロビベット BR7028-12	43,000	47,000
1376	3-9518-01	チップUL-10R 6283567	5,800	5,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1376	3-9518-02	チップUL-200R 6283569	5,900	5,600
1385	3-6060-01	ポトルトップビュレット 4760-151	120,000	135,000
1385	3-6060-02	ポトルトップビュレット 4760-161	120,000	135,000
1389	3-5996-01	ポトルトップディスベンサーULT-2.5	54,000	52,000
1389	3-5996-02	ポトルトップディスベンサー ULT5	54,000	52,000
1389	3-5996-03	ポトルトップディスベンサー ULT10	54,000	52,000
1389	3-5996-04	ポトルトップディスベンサー ULT30	68,000	66,000
1389	3-5996-05	ポトルトップディスベンサー ULT60	68,000	66,000
1389	3-5996-06	ポトルトップディスベンサー ULT100	88,000	85,000
1390	3-6063-01	ポトルトップディスベンサー4600101	78,500	55,000
1390	3-6063-02	ポトルトップディスベンサー4600121	78,500	55,000
1390	3-6063-03	ポトルトップディスベンサー4600131	78,500	55,000
1390	3-6063-04	ポトルトップディスベンサー4600141	78,500	55,000
1390	3-6063-05	ポトルトップディスベンサー4600151	99,000	70,000
1390	3-6063-06	ポトルトップディスベンサー4600161	104,000	75,000
1390	3-6063-07	ポトルトップディスベンサー4600171	135,500	95,000
1390	3-6064-01	ポトルトップディスベンサー4600321	89,000	61,000
1390	3-6064-02	ポトルトップディスベンサー4600331	89,000	61,000
1390	3-6064-03	ポトルトップディスベンサー4600341	89,000	61,000
1390	3-6064-04	ポトルトップディスベンサー4600351	110,000	76,000
1390	3-6064-05	ポトルトップディスベンサー4600361	116,000	80,000
1390	3-6065-01	ポトルトップディスベンサー4630131	78,500	55,000
1390	3-6065-02	ポトルトップディスベンサー4630141	78,500	55,000
1390	3-6065-03	ポトルトップディスベンサー4630151	99,000	70,000
1390	3-6065-04	ポトルトップディスベンサー4630161	104,000	75,000
1390	3-6065-05	ポトルトップディスベンサー4630171	135,500	95,000
1390	3-6066-01	ポトルトップディスベンサー4630331	89,000	61,000
1390	3-6066-02	ポトルトップディスベンサー4630341	89,000	61,000
1390	3-6066-03	ポトルトップディスベンサー4630351	110,000	76,000
1390	3-6066-04	ポトルトップディスベンサー4630361	116,000	80,000
1391	3-6062-01	ポトルディスベンサー 4720140	25,000	27,000
1391	3-6062-02	ポトルディスベンサー 4720150	30,000	33,000
1391	3-6061-01	ポトルディスベンサー 4720440	40,000	44,000
1391	3-6061-02	ポトルディスベンサー 4720450	50,000	45,000
1392	2-5642-01	オートビュレット(シリコン栓付白)1SL	22,000	21,850
1392	2-5642-02	オートビュレット(シリコン栓付白)5SL	22,000	21,850
1392	2-5642-03	オートビュレット10SLシリコン栓付・白	22,000	21,850
1392	2-5642-04	オートビュレット25SLシリコン栓付・白	29,000	28,750
1392	2-5642-06	オートビュレット100SLシリコン栓付白	59,500	59,350
1392	2-5640-05	オートビュレット(ガロン瓶付白)50BG	65,500	65,300
1392	2-5640-06	オートビュレット100BGガロン瓶付白	74,000	73,900
1392	3-7502-01	オートビュレット 1BG-W-PS	32,000	31,700
1392	3-7502-02	オートビュレット 5BG-W-PS	32,000	31,700
1392	3-7502-03	オートビュレット 10BG-W-PS	32,000	31,700
1392	3-7502-04	オートビュレット 25BG-W-PS	44,000	44,200
1392	3-7502-06	オートビュレット 100BG-W-PS	72,000	71,600
1393	2-5638-01	オートビュレット(茶瓶付・白)1B	30,000	29,800
1393	2-5638-02	オートビュレット(茶瓶付・白)5B	30,000	29,800
1393	2-5638-03	オートビュレット(茶瓶付・白)10B	30,000	29,800
1393	2-5638-04	オートビュレット(茶瓶付・白)25B	39,000	38,800
1393	2-5639-01	オートビュレット(茶瓶付・茶)1B	35,000	34,700
1393	2-5639-02	オートビュレット(茶瓶付・茶)5B	35,000	34,700
1393	2-5639-03	オートビュレット(茶瓶付・茶)10B	35,000	34,700
1393	2-5639-04	オートビュレット(茶瓶付・茶)25B	49,000	48,700
1393	2-5638-07	オートビュレット 1B-W-PS(白)	28,500	28,400
1393	2-5638-08	オートビュレット 5B-W-PS(白)	28,500	28,400
1393	2-5638-09	オートビュレット 10B-W-PS(白)	28,500	28,400
1393	2-5638-10	オートビュレット 25B-W-PS(白)	37,500	37,400
1393	2-5639-07	オートビュレット 1B-T-PS(茶)	33,500	33,300
1393	2-5639-08	オートビュレット 5B-T-PS(茶)	33,500	33,300
1393	2-5639-09	オートビュレット 10B-T-PS(茶)	33,500	33,300
1393	2-5639-10	オートビュレット 25B-T-PS(茶)	47,500	47,300
1393	2-362-01	アキュベンサージュニア AJ-1	30,000	31,000
1393	2-362-02	アキュベンサージュニア AJ-2	30,000	31,000
1393	2-362-03	アキュベンサージュニア AJ-5	30,000	31,000
1393	2-362-04	アキュベンサージュニア AJ-10	30,000	31,000
1394	3-8175-03	自動ビュレット 6280405	16,500	15,800
1419	4-5328-01	デュワーフラスコ(細口シリンドラ型)1C	20,000	18,100
1419	4-5328-09	デュワーフラスコ グリッ付G16C	39,000	35,500
1420	5-404-01	デュワーフラスコ 30/4C-L 4AL	87,600	79,000
1421	6-7165-04	液体窒素用デュワー瓶 4LD	185,000	193,000
1421	6-7165-02	液体窒素用デュワー瓶 10LD	198,000	205,000
1438	3-3418-01	人工海水11210	15,000	15,600
1438	3-3418-03	人工海水11230	8,500	9,100
1438	3-3419-01	人工海水12410	22,500	23,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1471	62-2800-66	180MM 得得鎌(鋼付き)	1,700	1,730
1492	2-2112-01	全自動セルカウンタ Moxi Z	600,000	580,000
1495	1-1413-01	染色バット 353	3,100	2,200
1498	1-8352-01	スライドガラスケース 2枚用	13,000	14,000
1500	3-6694-01	カードボードスライドケース CBSC30	980	800
1500	3-6694-02	カードボードスライドケース CBSC48	1,500	1,250
1500	2-166-01	プレパラートボード 20枚用 5入	5,500	6,140
1500	2-166-02	プレパラートボード 10枚用 5入	2,500	2,730
1500	2-166-03	プレパラートボード 5枚用 5入	1,800	1,770
1500	0-7244-11	プレパラファイルページ 黒 PT-5FB	2,700	3,200
1500	0-7244-13	プレパラファイルページ黒 PT-10FB	3,600	4,300
1500	0-7244-12	プレパラファイルページ黒 PT-15FB	3,900	4,600
1503	2-7909-02	湿潤箱 MC-NM20	9,800	10,200
1507	61-0211-64	TANKES03J 30L TANK A	170,000	172,000
1507	61-0212-03	TANKES06J 60L TANK A	203,000	205,000
1511	4-855-01	純水製造装置 RFP841AA	198,000	248,000
1514	1-3176-22	カートリッジ純水器 G-5D樹脂再生費	8,990	9,300
1514	1-3176-23	カートリッジ純水器 G-10D樹脂再生費	16,850	17,400
1514	1-3176-24	カートリッジ純水器 G-20C樹脂再生費	29,200	30,100
1517	1-385-01	濾過筒ハウジング 1MN1-AS(本体)	13,000	17,900
1521	1-398-07	カートリッジフィルター コットン 1	2,500	2,700
1521	1-398-09	カートリッジフィルター コットン 5	2,500	2,700
1521	1-398-10	カートリッジフィルター コットン 10	2,500	2,700
1521	1-398-11	カートリッジフィルター コットン 50	2,500	2,700
1521	1-398-12	カートリッジフィルター コットン 100	2,500	2,700
1522	1-387-01	活性炭カートリッジフィルター	5,060	5,450
1523	1-1274-02	カートリッジ DCPS-002	9,600	10,000
1523	1-1274-03	カートリッジ DCPS-003	17,000	17,900
1523	1-1274-04	カートリッジ DCPS-004	19,100	19,700
1524	1-1029-01	ポリプロ70126-33-PK0005R	14,600	17,650
1524	1-1029-02	ポリプロ70126-33-PK0010R	14,600	17,650
1524	1-1029-04	ポリプロ70126-33-PK0050R	14,600	17,650
1524	1-1029-05	ポリプロ70126-33-PK0100R	14,600	17,650
1525	1-7240-08	実験用イオン交換樹脂15DRY	15,600	18,800
1530	3-8256-01	折りたたみ定性ろ紙70 7659027	3,600	3,000
1535	3-8272-08	円筒セルローズ濾紙 9045702	8,900	8,500
1545	61-0193-78	GSWP047S0 SO-Pak 0.2	11,500	11,800
1545	61-0195-26	HABG047S0 SO-Pak 0.	14,100	14,500
1545	61-0193-82	HAWG047S0 SO-Pak 0.4	11,900	12,300
1545	61-0193-97	HAWP047S0 SO-Pak 0.	12,100	12,500
1545	61-0193-77	AAWP047S0 SO-Pak 0.8	11,500	11,800
1545	61-0193-84	HAWP047A0 AO-Pak 0.4	11,700	12,000
1545	61-0193-81	HAWG047A0 AO-Pak 0.4	11,600	11,900
1547	1-1970-01	吸引式フィルターホルダー 16510	14,000	14,500
1547	1-1970-02	吸引式フィルターホルダー 16511	9,500	9,800
1550	61-0198-61	SCVPU02RE STERICUP-V	20,700	21,400
1550	61-0198-02	S2GVU02RE STERICUP-G	19,700	20,300
1550	61-0201-98	S2GVU05RE STERICUP-G	28,800	29,600
1550	61-0204-41	S2GVU11RE STERICUP-G	37,400	38,400
1571	3-6311-01	遠心機 C1000	65,200	67,000
1573	1-8707-01	ミニスピ 5452000034	118,000	121,000
1573	1-8707-02	ミニスピプラス 5453000038	154,000	157,000
1581	3-5659-01	LEDトランスイルミネーター LB-16	120,000	142,000
1590	3-9538-05	ウルトラマイクロセル 9190964	54,000	60,880
1604	2-282-08	吸着剤塗布用硝子板 100-2a 10入	7,800	8,180
1604	2-282-09	吸着剤塗布用硝子板 100-2b 10入	4,500	4,100
1604	2-282-10	吸着剤塗布用硝子板 100-2c 10入	6,500	5,460
1604	2-282-11	吸着剤塗布用硝子板 100-2d 10入	2,600	2,730
1604	2-282-12	吸着剤塗布用硝子板 100-2e 10入	2,600	2,730
1604	2-688-01	薄層クロマトグラフィー HCG-80	123,000	131,000
1604	2-688-03	薄層クロマトグラフィーHCG-80-2A	4,500	9,700
1604	2-688-04	薄層クロマトグラフィーHCG-80-2B	3,500	5,250
1604	2-688-09	薄層クロマトグラフィーHCG-80-7	13,000	15,700
1610	2-9837-11	遠心濃縮器VS15T92	61,600	56,800
1610	2-9837-12	遠心濃縮器VS15T12	61,600	56,800
1610	2-9837-13	遠心濃縮器VS15T02	61,600	56,800
1610	2-9837-14	遠心濃縮器VS15T22	61,600	56,800
1610	2-9837-15	遠心濃縮器VS15T32	61,600	56,800
1610	2-9837-16	遠心濃縮器VS15T42	61,600	56,800
1617	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,300	9,690
1617	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,300	7,610
1617	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 ヒ素	15,000	15,700
1617	1-6771-05	エムクアント分析試験紙 カルシウム	10,300	10,900
1617	1-6771-22	エムクアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,500	4,690
1617	1-6771-23	エムクアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,500	4,690

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1617	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 クロム酸	5,900	6,150
1617	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,900	6,150
1617	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	5,100	5,320
1617	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,300	10,900
1617	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	4,200	4,390
1617	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,800	9,170
1617	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	12,900	13,500
1617	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	10,000	10,500
1617	1-6771-15	エムクアント分析試験紙 ニッケル	4,100	4,280
1617	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,500	7,820
1617	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,900	5,110
1617	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	9,800	10,300
1617	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度	4,400	4,590
1617	1-6771-24	エムクアント分析試験紙 過酸化	3,900	4,070
1617	1-6771-25	エムクアント分析試験紙 硝酸	4,000	4,170
1617	1-6771-26	エムクアント分析試験紙 亜硝酸	3,900	4,070
1618	6-9555-11	ショートニングモニターH/SM 50	2,500	2,630
1621	2-3647-15	試薬イソプロピルアルコール02002545	1,000	1,100
1621	2-3647-21	試薬 ブドウ糖	1,700	1,750
1621	2-3647-51	試薬 1-プロパノール160-04875	1,300	1,350
1621	2-3647-54	試薬 25gサリチル酸190-00162	1,100	1,200
1621	2-3647-65	試薬硫酸ナトリウム無水190-03675	1,300	1,350
1621	2-3647-74	試薬 インドール試薬 440-08205	5,600	8,600
1621	2-3127-03	アンモニア水(28%)010-01895	2,050	2,100
1621	2-3127-08	過酸化水素 特級 080-00935	2,400	2,550
1621	2-3127-24	プロピレングリコール 160-05015	1,300	1,400
1622	3-3382-06	塩化マグネシウム10L 42002919	13,000	15,400
1622	3-3382-08	N/5塩酸 10L 42003299	10,000	15,000
1622	3-3382-10	N/2 塩酸 5L 42005078	6,000	8,700
1622	3-3382-11	1N塩酸 10L 42003579	10,000	15,400
1622	3-3382-19	500ML酢酸ナトリウム42004675	8,300	12,200
1622	3-3382-23	(N/10)硝酸銀 5L42002118	13,500	15,900
1622	3-3382-33	NaOH エタノール性42004625	4,000	15,800
1623	2-4303-47	ハイフィデリティエー制限酵素R3140S	7,000	6,700
1623	2-4303-49	ハイフィデリティエー制限酵素R3140L	28,000	26,400
1623	2-4303-65	ハイフィデリティエー制限酵素R3122S	7,000	6,500
1623	2-4303-66	ハイフィデリティエー制限酵素R3122L	28,000	25,800
1629	5-001-31	アイボーイ細口 滅菌済 50ml	130	160
1629	5-001-32	アイボーイ細口 滅菌済 100ml	140	170
1629	5-001-33	アイボーイ細口 滅菌済 250ml	190	220
1629	5-001-34	アイボーイ細口 滅菌済 500ml	310	340
1629	5-002-31	アイボーイ広口 滅菌済 50ml	130	160
1629	5-002-32	アイボーイ広口 滅菌済 100ml	140	170
1629	5-002-33	アイボーイ広口 滅菌済 250ml	200	230
1629	5-002-34	アイボーイ広口 滅菌済 500ml	320	350
1630	3-7135-04	広口瓶 1000	920	800
1631	3-501-01	PP細口試薬瓶 NPRB100	520	380
1631	3-501-02	PP細口試薬瓶 NPRB250	650	480
1631	3-501-03	PP細口試薬瓶 NPRB500	950	680
1631	3-501-04	PP細口試薬瓶 NPRB1000	1,080	800
1631	3-501-05	PP細口試薬瓶 NPRB2000	1,500	980
1631	3-519-01	PP広口試薬瓶 WPRB100	520	380
1631	3-519-02	PP広口試薬瓶 WPRB250	650	480
1631	3-519-03	PP広口試薬瓶 WPRB500	950	680
1631	3-519-04	PP広口試薬瓶 WPRB1000	1,080	800
1631	3-519-05	PP広口試薬瓶 WPRB2000	1,500	980
1632	4-543-01	PPねじ口瓶 SC7	15,400	12,000
1632	4-543-02	PPねじ口瓶 SC30	15,600	13,000
1632	4-543-03	PPねじ口瓶 SC60	16,200	13,500
1641	3-6871-21	ナチュラル細口瓶 10ml	100	40
1641	3-6871-22	ナチュラル細口瓶 20ml	110	50
1641	3-6871-23	ナチュラル細口瓶 30ml	130	60
1641	3-6871-24	ナチュラル細口瓶 50ml	160	80
1641	3-6871-25	ナチュラル細口瓶 100ml	170	90
1641	3-6871-26	ナチュラル細口瓶 200ml	270	180
1641	3-6871-27	ナチュラル細口瓶 250ml	300	190
1641	3-6871-29	ナチュラル細口瓶 1000ml	800	660
1641	3-6871-11	ナチュラル細口瓶 3000ml	1,930	1,320
1641	3-6871-12	ナチュラル細口瓶 5000ml	3,010	2,070
1641	3-6873-21	先端ノズルキャップ	1,290	1,100
1646	3-6981-12	細口角瓶250	220	175
1646	3-7129-22	広口角瓶 250 3H1/X0.8/S	250	200
1646	3-7129-27	広口角瓶 2500 3H1/X5/S	750	700
1646	3-7129-28	広口角瓶 4000 3H1/X5.5/S	1,350	1,200
1646	3-7129-11	広口角瓶 2000085102 開閉器具	2,040	2,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1646	3-7131-01	広口角瓶 100 キャップ黒	100	80
1646	3-7131-02	広口角瓶 100 キャップ青	100	80
1646	3-7131-03	広口角瓶 100 キャップ赤	100	80
1646	3-7132-01	広口角瓶 250 キャップ黒	100	80
1646	3-7132-02	広口角瓶 250 キャップ青	100	80
1646	3-7132-03	広口角瓶 250 キャップ赤	100	80
1646	3-7134-01	角瓶1500/2500/4000キャップ黒	210	190
1647	3-6875-05	UD角型瓶角瓶 BGE336P	800	640
1647	3-6875-06	UD角型瓶角瓶 BGE340P	1,200	800
1657	1-1735-12	安全キャップ 107061	5,000	4,500
1657	1-1735-13	安全キャップ 107059	5,000	4,500
1657	1-1735-21	安全キャップ 117010	5,600	5,000
1658	2-9654-05	排気フィルター 190335	58,000	50,400
1662	4-542-01	スチロールねじ口瓶 MSC60	5,000	3,900
1662	4-542-02	スチロールねじ口瓶 MSC100	5,100	3,900
1662	4-542-03	スチロールねじ口瓶 MSC150	5,100	3,900
1662	4-542-04	スチロールねじ口瓶 MSC250	6,100	4,500
1671	7-214-07	タンク・Bシリーズ BC-30 フタ	14,000	15,700
1671	7-214-08	タンク・Bシリーズ BC-40 フタ	18,000	20,200
1678	3-6982-03	広口角瓶 200C	145	100
1678	3-6982-04	広口角瓶 300C	170	130
1678	3-6982-05	広口角瓶 500C	220	160
1678	3-6982-06	広口角瓶 750C	280	210
1678	3-6982-07	広口角瓶 1000C	320	240
1678	3-6982-08	広口角瓶 2000C	580	440
1678	3-6983-01	広口角瓶 50A	85	70
1678	3-6983-03	広口角瓶 200A	150	110
1678	3-6983-04	広口角瓶 300A	180	150
1678	3-6983-05	広口角瓶 500A	240	180
1678	3-6983-06	広口角瓶 750A	290	240
1678	3-6983-08	広口角瓶 2000A	600	520
1678	3-6984-06	広口角瓶用フタ 2000	135	110
1686	0-2590-01	ボクセル 1212T 12入	5,280	6,600
1686	0-2590-02	ボクセル 13	1,750	2,000
1686	0-2590-03	ボクセル 23	1,850	2,100
1686	0-2590-04	ボクセル 32	1,950	2,300
1686	0-2590-05	ボクセル 148	2,150	2,400
1686	0-2590-06	ボクセル 225	2,900	3,300
1686	0-2590-07	ボクセル 467	2,900	3,300
1686	0-2590-08	ボクセル 651	3,500	3,800
1686	0-2590-09	ボクセル 1180	4,100	4,500
1686	0-2590-10	ボクセル 1449	6,450	6,500
1686	3-399-01	ボクセル 1212T クリーンパック	13,280	14,600
1686	3-399-02	ボクセル 13 クリーンパック	2,550	2,800
1686	3-399-03	ボクセル 23 クリーンパック	2,650	2,900
1686	3-399-04	ボクセル 32 クリーンパック	2,750	3,100
1686	3-399-05	ボクセル 148 クリーンパック	2,950	3,200
1686	3-399-06	ボクセル 225 クリーンパック	3,700	4,100
1686	3-399-07	ボクセル 467 クリーンパック	3,700	4,100
1686	3-399-08	ボクセル 651 クリーンパック	4,300	4,600
1686	3-399-09	ボクセル 1180 クリーンパック	4,900	5,300
1686	3-399-10	ボクセル 1449 クリーンパック	7,250	7,300
1693	4-5301-11	FRPバット HF-1705	1,870	2,040
1693	4-5301-12	FRPバット HF-1706	1,980	2,150
1693	4-5301-13	FRPバット HF-1707	2,180	2,360
1693	4-5301-14	FRPバット HF-1708	2,290	2,470
1693	4-5301-15	FRPバット HF-1709	2,600	2,810
1693	4-5301-16	FRPバット HF-1710	2,840	3,070
1693	4-5301-17	FRPバット HF-1711	3,570	3,860
1693	4-5301-18	FRPバット HF-1712	4,600	4,960
1693	4-5301-19	FRPバット HF-1713	7,920	8,570
1693	4-5301-20	FRPバット HF-1714	9,790	10,570
1702	1-2829-31	静電気拡散性ボトル 35282	2,330	2,400
1702	1-2829-32	静電気拡散性ボトル 35283	2,330	2,380
1702	1-2829-33	静電気拡散性ボトル 35284	2,560	2,610
1702	1-2829-34	静電気拡散性ボトル 35285	2,960	3,020
1715	3-8247-01	静電気拡散性キャップ 6269567	19,000	18,000
1715	3-9506-01	ねじ口瓶用キャップ 9209852	24,000	23,000
1716	3-8244-01	PTFEコネクタ 9207113	4,400	4,100
1716	3-8242-01	PTFEコネクタ 9207133	5,600	6,980
1716	3-8240-01	PTFEコネクタ 9207118	4,700	5,550
1723	3-7432-01	耐熱スクエアコンテナ CWK-S-OG	1,500	1,800
1723	3-7432-02	耐熱スクエアコンテナ CWK-S-R	1,500	1,800
1723	3-7432-03	耐熱スクエアコンテナ CWK-M-OG	1,700	2,000
1723	3-7432-04	耐熱スクエアコンテナ CWK-M-R	1,700	2,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1725	3-9324-01	スキニーキャニスター SCN-200T	1,000	1,100
1725	3-9324-02	スキニーキャニスター SCN-400T	1,100	1,200
1725	3-9324-03	スキニーキャニスター SCN-700T	1,200	1,300
1729	3-1605-51	スクリュールバイアル瓶S-5 100本入	3,950	4,300
1729	3-1605-52	スクリュールバイアル瓶S-10 50本入	2,350	2,650
1729	3-1605-53	スクリュールバイアル瓶S-15 50本入	2,950	3,300
1729	3-1605-54	スクリュールバイアル瓶S-20 50本入	3,300	3,550
1729	3-1605-55	スクリュールバイアル瓶S-25 50本入	3,700	4,100
1729	3-1605-56	スクリュールバイアル瓶S-30 50本入	4,000	4,450
1729	3-1605-57	スクリュールバイアル瓶S-50 50本入	5,200	5,650
1729	3-1606-51	スクリュールバイアル瓶M-5 100本入	5,300	6,100
1729	3-1606-52	スクリュールバイアル瓶M-10 50本入	3,300	3,850
1729	3-1606-53	スクリュールバイアル瓶M-15 50本入	4,000	4,650
1729	3-1606-54	スクリュールバイアル瓶M-20 50本入	4,400	5,000
1729	3-1606-55	スクリュールバイアル瓶M-25 50本入	4,800	5,600
1729	3-1606-56	スクリュールバイアル瓶M-30 50本入	5,200	6,000
1729	3-1606-57	スクリュールバイアル瓶M-50 50本入	6,800	7,900
1729	3-1605-01	スクリュールバイアル瓶S-5 1本入	44	48
1729	3-1605-02	スクリュールバイアル瓶S-10 1本入	52	58
1729	3-1605-03	スクリュールバイアル瓶S-15 1本入	65	73
1729	3-1605-04	スクリュールバイアル瓶S-20 1本入	73	80
1729	3-1605-05	スクリュールバイアル瓶S-25 1本入	82	90
1729	3-1605-06	スクリュールバイアル瓶S-30 1本入	88	98
1729	3-1605-07	スクリュールバイアル瓶S-50 1本入	115	125
1729	3-1606-01	スクリュールバイアル瓶M-5 1本入	59	69
1729	3-1606-02	スクリュールバイアル瓶M-10 1本入	73	86
1729	3-1606-03	スクリュールバイアル瓶M-15 1本入	88	105
1729	3-1606-04	スクリュールバイアル瓶M-20 1本入	97	115
1729	3-1606-05	スクリュールバイアル瓶M-25 1本入	106	125
1729	3-1606-06	スクリュールバイアル瓶M-30 1本入	115	135
1729	3-1606-07	スクリュールバイアル瓶M-50 1本入	150	175
1729	3-1599-01	スクリュールバイアル瓶A-5 100本入	7,000	7,700
1729	3-1599-02	スクリュールバイアル瓶A-10 50本入	4,100	4,500
1729	3-1599-03	スクリュールバイアル瓶A-15 50本入	5,200	5,700
1729	3-1599-04	スクリュールバイアル瓶A-20 50本入	5,400	6,000
1729	3-1599-05	スクリュールバイアル瓶A-25 50本入	5,800	6,400
1729	3-1599-06	スクリュールバイアル瓶A-30 50本入	6,300	6,900
1729	3-1599-07	スクリュールバイアル瓶A-50 50本入	8,700	9,600
1730	1-3501-01	ピオラムねじロバイアル 5ml	3,950	4,300
1730	1-3501-02	ピオラムねじロバイアル 10ml	2,350	2,650
1730	1-3501-03	ピオラムねじロバイアル 15ml	2,950	3,300
1730	1-3501-04	ピオラムねじロバイアル 20ml	3,300	3,550
1730	1-3501-05	ピオラムねじロバイアル 25ml	3,700	4,100
1730	1-3501-06	ピオラムねじロバイアル 30ml	4,000	4,450
1730	1-3501-07	ピオラムねじロバイアル 50ml	5,200	5,650
1730	1-3502-01	ピオラムねじロバイアル目盛線付き 5ml	5,300	6,100
1730	1-3502-02	ピオラムねじロバイアル目盛線付き10ml	3,300	3,850
1730	1-3502-03	ピオラムねじロバイアル目盛線付き15ml	4,000	4,650
1730	1-3502-04	ピオラムねじロバイアル目盛線付き20ml	4,400	5,000
1730	1-3502-05	ピオラムねじロバイアル目盛線付き25ml	4,800	5,600
1730	1-3502-06	ピオラムねじロバイアル目盛線付き30ml	5,200	6,000
1730	1-3502-07	ピオラムねじロバイアル目盛線付き50ml	6,800	7,900
1741	2-4529-01	カウンティングバイアル 986701	30,000	32,000
1741	2-4529-02	カウンティングバイアル 986702	35,500	37,500
1741	2-4529-03	カウンティングバイアル 986704	34,000	36,000
1741	2-4528-01	カウンティングバイアル 986541	46,500	47,000
1741	2-4528-02	カウンティングバイアル 986542	46,500	48,500
1741	2-4528-03	カウンティングバイアル 986546	54,000	56,500
1741	2-4528-05	カウンティングバイアル 986548	52,000	55,000
1741	2-4528-04	カウンティングバイアル 986562	50,000	52,000
1741	2-4528-06	カウンティングバイアル 986568	51,000	54,000
1747	2-993-01	ステンレス深型組バット0号・バット	2,600	2,800
1747	2-993-02	ステンレス深型組バット0号・フタ	1,380	1,500
1747	2-993-03	ステンレス深型組バットS号・バット	3,180	3,400
1747	2-993-04	ステンレス深型組バットS号・フタ	1,400	1,500
1751	1-7471-01	ステンレスメッシュバット 21枚取	4,800	4,900
1751	1-7471-02	ステンレスメッシュバット 18枚取	5,600	5,900
1751	1-7471-03	ステンレスメッシュバット 15枚取	6,000	6,100
1751	1-7471-05	ステンレスメッシュバット 10枚取	8,100	8,200
1751	1-7471-06	ステンレスメッシュバット 8枚取	9,600	9,700
1751	1-7471-07	ステンレスメッシュバット 6枚取	12,500	12,800
1752	5-194-01	ステン大型ボール NO. 6 4L	2,200	2,380
1752	5-194-02	ステン大型ボール NO. 23 18L	8,600	9,600
1753	1-7470-03	18-8メッシュボール21cm	2,700	2,950
1753	1-7470-05	18-8メッシュボール27cm	5,300	5,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1753	1-7470-06	18-8メッシュボール30cm	5,900	5,800
1780	61-3218-51	KD050LSTS鋼製ドラム缶オープン	12,300	12,600
1780	61-3218-52	KD100LSTS鋼製ドラム缶オープン	18,000	18,400
1780	61-3218-53	KD200LSTS鋼製ドラム缶オープン	22,800	23,400
1780	61-3218-57	KD050BST鋼製ドラム缶オープン	12,300	12,600
1780	61-3218-58	KD100BST鋼製ドラム缶オープン	18,000	18,400
1780	61-3218-59	KD200BST鋼製ドラム缶オープン	22,800	23,400
1784	5-175-04	アルミバット 浅1号	910	1,030
1784	5-175-05	アルミバット 浅2号	760	900
1784	5-175-06	アルミバット 浅3号	630	820
1786	5-075-01	アルミカップ NO. 6 100入	4,200	4,700
1786	5-075-02	アルミカップ NO. 12 100入	6,700	7,100
1786	5-075-03	アルミカップ NO. 18 100入	7,700	8,100
1786	5-361-01	アルミカップ 107 200入	3,450	3,850
1786	5-361-02	アルミカップ 1074 250入	6,400	6,900
1786	5-075-04	手持付アルミケース NO. 3 100入	2,900	3,150
1792	4-5347-01	グラットネル収納ケース 浅型	1,500	1,700
1792	4-5347-02	グラットネル収納ケース 深型	2,000	2,250
1792	4-5347-11	グラットネル収納ケース カバー	1,900	2,200
1801	3-5981-12	大型丸型槽 MH2000	147,000	170,500
1801	3-5980-05	大型角型槽 KH1200	83,000	96,000
1801	3-5980-06	大型角型槽 KH1500	97,000	114,000
1801	3-5980-07	大型角型槽 KH2000	145,000	168,000
1805	1-8849-10	細口三角フラスコ 212161407	1,200	1,100
1805	1-8849-01	三角フラスコ 212161707	1,400	1,200
1805	1-8849-11	細口三角フラスコ 212162806	1,500	1,100
1805	1-8407-03	共通摺合三角フラスコ 241931803	4,300	3,100
1805	1-8407-04	共通摺合三角フラスコ 241931906	4,300	3,100
1805	1-8407-07	共通摺合三角フラスコ 241932705	4,800	3,200
1805	1-8407-08	共通摺合三角フラスコ 241933204	4,600	3,400
1805	1-8407-09	共通摺合三角フラスコ 241933607	5,000	3,900
1805	1-8407-10	共通摺合三角フラスコ 241933701	5,100	3,900
1805	1-8407-12	共通摺合三角フラスコ 241933907	5,100	3,900
1805	1-8407-13	共通摺合三角フラスコ 241934406	5,100	4,600
1805	1-8407-14	共通摺合三角フラスコ 241934603	5,100	4,600
1805	1-8407-16	共通摺合三角フラスコ 241935402	5,700	5,300
1805	1-8407-17	共通摺合三角フラスコ 241935608	5,700	5,300
1807	3-6127-01	極厚三角広口フラスコ 212272402	2,300	1,700
1807	3-6127-04	極厚三角広口フラスコ 212275408	7,000	5,400
1807	3-6128-04	極厚三角フラスコ 212173606	2,500	2,400
1808	3-7120-01	キャップ付三角フラスコ218032451	9,400	5,800
1808	3-7120-02	キャップ付三角フラスコ218033653	10,700	6,100
1808	3-7119-05	三角フラスコ用PBTキャップ赤GL25	760	500
1808	3-7119-06	三角フラスコ用PBTキャップ赤GL32	1,020	760
1810	3-7103-06	丸底フラスコ 217216404	8,200	6,100
1811	1-4327-01	共通摺合丸底フラスコ0070-01-10	2,600	2,800
1815	3-8268-02	2口丸フラスコ 9140321	7,000	6,500
1815	3-8268-03	2口丸フラスコ 9140327	7,000	6,500
1815	3-8268-04	2口丸フラスコ 6243616	7,000	6,500
1815	3-8268-05	2口丸フラスコ 9140332	7,000	6,500
1815	3-8267-04	3口丸フラスコ 4008391	9,800	9,300
1815	3-8267-05	3口丸フラスコ 4008394	9,800	9,300
1815	3-8267-06	3口丸フラスコ 6240977	9,800	9,300
1815	3-8267-07	3口丸フラスコ 4008392	12,000	11,500
1815	3-8267-08	3口丸フラスコ 4008395	12,000	11,500
1819	3-9191-01	常圧蒸留装置 RA-01-U	26,200	26,000
1819	3-9192-01	常圧蒸留装置 RA-01	24,400	24,200
1821	1-4360-01	ソックスレー抽出器 II型 1054	32,600	33,700
1821	1-4360-02	抽出部 0052-01-10	11,000	11,600
1821	1-4360-03	球入冷却器 0010-12-10	9,900	10,400
1827	2-153-14	エアコンデンサ-RR31206	3,300	3,800
1838	6-9726-01	トラップフラスコ 16610	18,000	18,500
1839	7-188-09	テフロンプラグ付スキープ型ロート 50	6,900	7,300
1839	7-188-10	テフロンプラグ付スキープ型ロート 100	6,900	7,300
1839	7-188-11	テフロンプラグ付スキープ型ロート 200	8,200	8,700
1839	7-188-12	テフロンプラグ付スキープ型ロート 250	8,900	9,400
1839	7-188-13	テフロンプラグ付スキープ型ロート 300	8,900	9,400
1839	7-188-14	テフロンプラグ付スキープ型ロート 500	11,200	11,800
1839	7-188-01	テフロンプラグ付分液ロート 50ml	6,900	7,600
1839	7-188-02	テフロンプラグ付分液ロート 100ml	6,900	7,350
1839	7-188-03	テフロンプラグ付分液ロート 200ml	8,100	8,600
1839	7-188-04	テフロンプラグ付分液ロート 250ml	8,900	9,350
1839	7-188-05	テフロンプラグ付分液ロート 300ml	8,900	9,450
1839	7-188-06	テフロンプラグ付分液ロート 500ml	11,200	11,800
1844	3-7116-02	吸引瓶 211917301	35,900	35,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1844	3-7116-03	吸引瓶 211918606	54,500	52,000
1844	3-7116-05	吸引瓶 211919105	87,500	83,000
1846	1-8393-03	保存瓶 242085701	24,200	19,000
1849	3-9274-01	三角フラスコストッカー SFS-S	1,200	1,300
1849	3-9274-02	三角フラスコストッカー SFS-M	1,400	1,500
1849	3-9274-03	三角フラスコストッカー SFS-L	1,600	1,700
1850	0-1844-01	時計皿(並質)45mm(10枚)	1,320	1,530
1850	0-1844-02	時計皿(並質)60mm(10枚)	1,540	1,800
1850	1-4539-01	時計皿(並)75mm(10枚)	1,650	1,900
1850	0-1844-03	時計皿(並質)80mm(10枚)	1,870	2,200
1850	1-4539-02	時計皿(並)90mm(10枚)	1,870	2,170
1850	1-4539-03	時計皿(並)105mm(10枚)	2,420	2,800
1850	1-4539-04	時計皿(並)120mm(10枚)	2,640	3,050
1850	1-4539-05	時計皿(並)150mm(10枚)	4,290	4,980
1850	1-8391-03	時計皿 213215705	4,000	3,500
1851	1-9959-01	時計皿 No. 452 φ60mm	2,950	2,300
1851	1-9959-02	時計皿 No. 454 φ79	3,600	2,500
1851	1-9959-03	時計皿 No. 455 φ99mm	4,800	3,200
1851	1-9959-04	時計皿 No. 456 φ118.5mm	5,300	3,900
1854	4-396-01	洗浄瓶 DWB250	400	350
1859	3-6129-01	極厚ビーカー 211072909	2,600	1,890
1859	3-6129-02	極厚ビーカー 211073605	3,000	2,210
1859	3-6129-03	極厚ビーカー 211074104	3,600	2,660
1859	3-6129-04	極厚ビーカー 211074807	4,100	3,000
1859	3-6129-05	極厚ビーカー 211075409	6,500	4,740
1859	3-6129-06	極厚ビーカー 211076302	10,600	7,850
1859	3-6129-07	極厚ビーカー 211077307	62,200	46,100
1859	1-8401-02	厚手ビーカー 211312906	5,000	4,400
1860	1-2155-02	保温・保冷ビーカー T-GL600	28,900	26,000
1860	3-6112-02	リブ付ポリプロピレン BDA212P	400	300
1860	3-6112-03	リブ付ポリプロピレン BDA218P	400	300
1860	3-6112-07	リブ付ポリプロピレン BDA236P	900	800
1860	3-6112-08	リブ付ポリプロピレン BDA238P	900	800
1866	6-224-16	ステンビーカー 100ml	980	950
1866	6-224-17	ステンビーカー 300ml	1,400	1,300
1866	6-224-02	ステンビーカー 500ML	1,900	1,880
1866	6-224-03	ステンビーカー 1L	2,400	2,300
1866	6-224-04	ステンビーカー 2L	3,100	3,000
1866	6-224-05	ステンビーカー 3L	4,600	4,500
1866	6-224-06	ステンビーカー 5L	6,100	5,700
1866	1-2793-16	ステンビーカー 手無し100ml	910	880
1866	1-2793-01	ステンビーカー 手無し200ml	1,000	980
1866	1-2793-17	ステンビーカー 手無し300ml	1,350	1,200
1866	1-2793-02	ステンビーカー 手無し500ml	1,780	1,700
1866	1-2793-03	ステンビーカー 手無し1L	2,260	2,100
1866	1-2793-04	ステンビーカー 手無し2L	2,950	2,800
1866	1-2793-05	ステンビーカー 手無し3L	4,320	4,100
1866	1-2793-06	ステンビーカー 手無し5L	5,840	5,300
1871	1-8564-01	メスフラスコ 白 5ml(ASONE)	1,800	1,870
1871	1-8564-02	メスフラスコ 白 10ml(ASONE)	1,800	1,870
1871	1-8564-03	メスフラスコ 白 20ml(ASONE)	1,800	1,870
1871	1-8564-04	メスフラスコ 白 25ml(ASONE)	1,800	1,870
1871	1-8564-05	メスフラスコ 白 50ml(ASONE)	1,800	1,870
1871	1-8564-06	メスフラスコ 白100ml(ASONE)	2,000	2,100
1871	1-8564-07	メスフラスコ 白200ml(ASONE)	2,600	2,680
1871	1-8564-08	メスフラスコ 白250ml(ASONE)	3,000	3,200
1871	1-8564-09	メスフラスコ 白500ml(ASONE)	3,400	3,550
1871	1-8564-10	メスフラスコ白1000ml(ASONE)	4,100	4,400
1871	1-8564-11	メスフラスコ白2000ml(ASONE)	8,000	8,400
1871	2-992-01	メスフラスコ2030-06-20	2,300	2,600
1871	2-992-02	メスフラスコ2030-07-20	2,500	2,800
1872	3-7104-01	メスフラスコ 216780704	2,200	1,670
1872	3-7104-02	メスフラスコ 216780807	2,400	1,670
1872	3-7104-03	メスフラスコ 216781203	2,600	1,670
1872	3-7104-04	メスフラスコ 216781409	2,700	1,670
1872	3-7104-05	メスフラスコ 216781709	3,600	1,670
1872	3-7104-06	メスフラスコ 216782405	3,900	1,830
1872	3-7104-07	メスフラスコ 216782508	3,900	1,830
1872	3-7104-08	メスフラスコ 216783204	4,300	2,350
1872	3-7104-09	メスフラスコ 216783607	4,300	2,780
1872	3-7104-10	メスフラスコ 216784406	5,100	3,120
1872	3-7104-11	メスフラスコ 216785402	7,800	5,600
1872	3-7104-12	メスフラスコ 216786304	10,200	7,450
1872	3-7104-13	メスフラスコ 216787309	36,300	22,000
1872	3-8269-01	大容量メスフラスコ 9276614	48,000	46,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1875	1-8583-01	メスフラスコボトルタイプ10 ASONE	2,400	2,600
1875	1-8583-02	メスフラスコボトルタイプ20 ASONE	2,400	2,600
1875	1-8583-03	メスフラスコボトルタイプ25 ASONE	2,400	2,600
1875	1-8583-04	メスフラスコボトルタイプ50 ASONE	2,400	2,600
1875	1-8583-05	メスフラスコボトルタイプ100ASONE	3,000	3,200
1879	6-237-06	メスシリンダースーパーグレード100ml	2,120	2,400
1879	6-237-08	メスシリンダースーパーグレード250ml	2,870	3,200
1879	3-7112-01	メスシリンダー 213960707	2,800	2,400
1879	3-7112-06	メスシリンダー 213963601	3,800	3,000
1879	3-7112-09	メスシリンダー 213966307	15,600	13,200
1882	4-537-01	有栓メスシリンダー GCS10	1,440	1,200
1882	4-537-02	有栓メスシリンダー GCS25	2,000	1,500
1882	4-537-03	有栓メスシリンダー GCS50	2,160	1,800
1882	4-537-04	有栓メスシリンダー GCS100	2,560	2,200
1882	4-537-05	有栓メスシリンダー GCS250	3,200	2,980
1882	1-9956-01	シリンダー(比重用) 50ml	1,300	1,450
1882	1-9956-02	シリンダー(比重用) 100ml	1,400	1,550
1882	1-9956-03	シリンダー(比重用) 200ml	1,700	1,850
1882	1-9956-04	シリンダー(比重用) 250ml	2,000	2,150
1882	1-9956-05	シリンダー(比重用) 300ml	2,500	2,800
1882	1-9956-06	シリンダー(比重用) 500ml	3,600	3,850
1882	1-9956-07	シリンダー(比重用) 1000ml	6,700	7,300
1884	3-1689-01	PMPメスシリンダー1570	640	440
1886	6-293-01	比色管台(アクリル製)H-5	6,700	7,000
1888	4-556-04	広口ビュレット BGS100	7,700	6,000
1888	4-557-04	広口ビュレット BPS100	8,700	6,900
1888	1-8579-11	平面自動ビュレット用瓶 1000mL 白	8,400	9,700
1888	1-8579-12	平面自動ビュレット用瓶 2000mL 白	9,300	10,700
1888	1-8579-13	平面自動ビュレット用瓶 1000mL 茶	10,800	12,500
1888	1-8579-14	平面自動ビュレット用瓶 2000mL 茶	11,800	13,600
1888	1-8581-01	平面自動ビュレット・TF白10ASONE	28,700	33,000
1888	1-8581-02	平面自動ビュレット・TF白25ASONE	29,800	34,300
1888	1-8581-03	平面自動ビュレットテフロン白本体50ml	32,100	37,000
1888	1-8581-04	平面自動ビュレット・TF茶10ASONE	36,000	41,400
1888	1-8581-05	平面自動ビュレット・TF茶25ASONE	37,000	42,600
1888	1-8581-06	平面自動ビュレット・TF茶50ASONE	40,000	46,000
1888	1-8581-07	平面自動ビュレットTF青筋10ASONE	36,600	42,100
1888	1-8581-08	平面自動ビュレットTF青筋25ASONE	37,800	43,500
1888	1-8581-09	平面自動ビュレットTF青筋50ASONE	39,000	44,900
1889	3-8500-01	オートビュレット10-C 4008312	25,800	24,800
1889	3-8500-02	オートビュレット10-A 6238473	34,000	32,800
1889	3-8500-03	オートビュレット25-C 6241216	26,800	25,800
1889	3-8500-04	オートビュレット25-A 6242463	35,000	33,800
1889	3-8500-05	オートビュレット50-C 6237627	29,000	27,900
1889	3-8500-06	オートビュレット50-A 6241116	37,000	35,700
1889	3-8500-11	オートビュレット瓶透明 6237628	5,000	4,500
1889	6-267-05	自動ビュレットPTFEコック白50シバタ	37,600	45,600
1889	3-6469-01	ビュレット挟み 1本掛	4,100	3,400
1889	3-6469-02	ビュレット挟み 2本掛	4,500	3,700
1891	1-8568-01	中間メスピペット0.1ml(ASONE)	1,200	1,300
1891	1-8568-02	中間メスピペット0.2ml(ASONE)	970	1,050
1891	1-8568-03	中間メスピペット0.3ml(ASONE)	1,010	1,100
1891	1-8568-04	中間メスピペット0.5ml(ASONE)	690	750
1891	1-8568-05	中間メスピペット 1ml(ASONE)	400	440
1891	1-8568-06	中間メスピペット 2ml(ASONE)	410	450
1891	1-8568-07	中間メスピペット 3ml(ASONE)	500	540
1891	1-8568-08	中間メスピペット 5ml(ASONE)	510	560
1891	1-8568-09	中間メスピペット 10ml(ASONE)	620	680
1891	1-8568-10	中間メスピペット 20ml(ASONE)	1,300	1,370
1891	1-8568-11	中間メスピペット 25ml(ASONE)	2,000	2,060
1891	1-8568-12	中間メスピペット 50ml(ASONE)	3,300	3,550
1891	1-8569-01	先端メスピペット0.1ml(ASONE)	1,200	1,280
1891	1-8569-02	先端メスピペット0.2ml(ASONE)	940	980
1891	1-8569-03	先端メスピペット0.3ml(ASONE)	1,010	1,070
1891	1-8569-04	先端メスピペット0.5ml(ASONE)	690	700
1891	1-8569-05	先端メスピペット 1ml(ASONE)	400	430
1891	1-8569-06	先端メスピペット 2ml(ASONE)	410	460
1891	1-8569-07	先端メスピペット 3ml(ASONE)	500	550
1891	1-8569-08	先端メスピペット 5ml(ASONE)	510	560
1891	1-8569-09	先端メスピペット 10ml(ASONE)	620	680
1891	1-8569-10	先端メスピペット 20ml(ASONE)	1,300	1,370
1891	1-8569-11	先端メスピペット 25ml(ASONE)	2,000	2,100
1891	1-8569-12	先端メスピペット 50ml(ASONE)	3,300	3,500
1896	2-5237-11	ピオラモディスボスピペットⅡ紙/ブラ1mL	14,900	15,700
1896	2-5237-12	ピオラモディスボスピペットⅡ紙/ブラ2mL	18,900	19,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1896	2-5237-03	ピオラムピペットⅡ紙/プラ 5mL	5,400	5,700
1896	2-5237-04	ピオラムピペットⅡ紙/プラ 10mL	5,800	6,100
1896	2-5237-05	ピオラムピペットⅡ紙/プラ 25mL	10,500	11,000
1896	2-5237-06	ピオラムピペットⅡ紙/プラ 50mL	9,600	10,000
1896	2-5238-11	ピオラムピペットⅡプラ 25mL	18,300	19,200
1896	2-5238-12	ピオラムピペットⅡプラ 2mL	23,100	24,300
1896	2-5238-03	ピオラムピペットⅡプラ 5mL	6,300	6,600
1896	2-5238-04	ピオラムピペットⅡプラ 10mL	7,000	7,300
1896	2-5238-05	ピオラムピペットⅡプラ 25mL	12,500	13,200
1896	2-5238-06	ピオラムピペットⅡプラ 50mL	11,500	12,000
1899	1-8570-01	ホールピペット 0.1ml(ASONE)	960	1,040
1899	1-8570-02	ホールピペット 0.2ml(ASONE)	940	1,020
1899	1-8570-03	ホールピペット 0.3ml(ASONE)	940	1,020
1899	1-8570-04	ホールピペット 0.4ml(ASONE)	1,010	1,100
1899	1-8570-05	ホールピペット 0.5ml(ASONE)	680	730
1899	1-8570-06	ホールピペット 1ml(ASONE)	420	460
1899	1-8570-08	ホールピペット 2ml(ASONE)	420	460
1899	1-8570-12	ホールピペット 25ml(ASONE)	480	530
1899	1-8570-17	ホールピペット 10ml(ASONE)	620	670
1899	1-8570-18	ホールピペット 15ml(ASONE)	730	800
1899	1-8570-19	ホールピペット 20ml(ASONE)	810	890
1899	1-8570-20	ホールピペット 25ml(ASONE)	890	990
1899	1-8570-23	ホールピペット 50ml(ASONE)	1,500	1,630
1899	1-8570-24	ホールピペット 100ml(ASONE)	2,400	2,600
1899	1-8570-25	ホールピペット 200ml(ASONE)	4,500	4,900
1903	1-8576-01	駒込ピペット 1ml(ASONE)	250	280
1903	1-8576-02	駒込ピペット 2ml(ASONE)	250	280
1903	1-8576-03	駒込ピペット 3ml(ASONE)	340	380
1903	1-8576-04	駒込ピペット 5ml(ASONE)	460	490
1903	1-8576-05	駒込ピペット 10ml(ASONE)	580	590
1903	1-8576-06	駒込ピペット 20ml(ASONE)	1,400	1,600
1923	3-6298-01	遮光プラスチック遠流管 TB1500	3,420	3,600
1923	3-6298-02	遮光プラスチック遠流管 TB5000	4,760	5,000
1925	3-5550-12	遠心チューブ012. 1213コニカル	3,500	3,300
1935	3-6888-01	オリガミチューブブラックΦ12. 5×45本	6,800	6,500
1935	3-6888-02	オリガミチューブブラック Φ18×28本	6,800	6,500
1935	3-6888-03	オリガミチューブブラック Φ30×15本	6,800	6,500
1951	9-860-01	ラボランシリコン栓 NO-1 11入	270	280
1951	9-860-02	ラボランシリコン栓 NO-2 11入	400	420
1951	9-860-03	ラボランシリコン栓 NO-3 11入	460	480
1951	9-860-04	ラボランシリコン栓 NO-4 11入	590	630
1951	9-860-05	ラボランシリコン栓 NO-5 11入	640	670
1951	9-860-06	ラボランシリコン栓 NO-6 11入	760	810
1951	9-860-07	ラボランシリコン栓 NO-7 11入	900	950
1951	9-860-08	ラボランシリコン栓 NO-8 11入	1,280	1,350
1951	9-860-09	ラボランシリコン栓 NO-9 11入	1,500	1,590
1951	9-860-10	ラボランシリコン栓 NO-10 11入	1,580	1,670
1951	9-860-11	ラボランシリコン栓 NO-11 11入	1,680	1,780
1951	9-860-12	ラボランシリコン栓 NO-12 11入	2,400	2,540
1951	9-860-13	ラボランシリコン栓 NO-13 11入	2,850	3,000
1951	9-860-14	ラボランシリコン栓 NO-14 11入	3,450	3,650
1951	9-860-15	ラボランシリコン栓 NO-15 11入	3,890	4,100
1951	6-336-01	シリコン栓 No. 1 1個入	27	28
1951	6-336-02	シリコン栓 No. 2 1個入	40	42
1951	6-336-03	シリコン栓 No. 3 1個入	46	48
1951	6-336-04	シリコン栓 No. 4 1個入	59	63
1951	6-336-05	シリコン栓 No. 5 1個入	64	67
1951	6-336-06	シリコン栓 No. 6 1個入	76	81
1951	6-336-07	シリコン栓 No. 7 1個入	90	95
1951	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	128	135
1951	6-336-09	シリコン栓 No. 9 1個入	158	159
1951	6-336-10	シリコン栓 No. 10 1個入	158	167
1951	6-336-11	シリコン栓 No. 11 1個入	168	178
1951	6-336-12	シリコン栓 No. 12 1個入	240	254
1951	6-336-13	シリコン栓 No. 13 1個入	285	300
1951	6-336-14	シリコン栓 No. 14 1個入	345	365
1951	6-336-15	シリコン栓 No. 15 1個入	389	410
1951	6-336-16	シリコン栓 No. 16 1個入	447	480
1951	6-336-17	シリコン栓 No. 17 1個入	570	615
1951	6-336-18	シリコン栓 No. 18 1個入	710	765
1951	6-336-19	シリコン栓 No. 19 1個入	870	940
1951	6-336-20	シリコン栓 No. 20 1個入	1,050	1,130
1953	3-8255-01	ディスポセルローズ栓 9231210	11,000	10,000
1953	3-8255-02	ディスポセルローズ栓 9231211	11,000	10,000
1953	3-8255-03	ディスポセルローズ栓 9231212	11,000	10,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1953	3-8255-04	ディスポセルローズ栓 9231214	11,000	10,000
1953	3-8255-05	ディスポセルローズ栓 9231216	11,000	10,000
1953	3-8255-09	ディスポセルローズ栓 9231229	15,000	14,000
1954	3-8277-17	コルク栓 φ30 10個入り	1,400	1,660
1954	3-8277-18	コルク栓 φ32 10個入り	1,400	1,650
1954	3-8277-25	コルク栓 φ55 10個入り	5,800	7,350
1954	3-1701-01	コルク栓No. 1 10個入	330	430
1954	3-1701-02	コルク栓No. 2 10個入	400	500
1954	3-1701-03	コルク栓No. 3 10個入	480	580
1954	3-1701-04	コルク栓No. 4 10個入	580	650
1954	3-1701-05	コルク栓No. 5 10個入	780	910
1954	3-1701-06	コルク栓No. 6 10個入	840	910
1954	3-1701-07	コルク栓No. 7 10個入	990	1,140
1954	3-1701-08	コルク栓No. 8 10個入	1,050	1,140
1954	3-1701-09	コルク栓No. 9 10個入	1,050	1,320
1954	1-4537-21	コルク栓 φ15×φ12×15 10入	550	700
1954	1-4537-22	コルク栓 φ16×φ14×25 10入	630	780
1954	1-4537-23	コルク栓 φ18×φ15×18 10入	580	730
1954	1-4537-41	コルク栓 φ20×φ15×20 10入	600	750
1954	1-4537-24	コルク栓 φ20×φ16×20 10入	600	750
1954	1-4537-25	コルク栓 φ21×φ18×21 10入	630	780
1954	1-4537-26	コルク栓φ22. 5×φ19. 5×21十入	700	850
1954	1-4537-27	コルク栓 φ24×φ21×24 10入	800	950
1954	1-4537-28	コルク栓 φ25. 5×φ22×24十入	930	1,990
1954	1-4537-29	コルク栓 φ27×φ24×24 10入	1,100	2,250
1954	1-4537-30	コルク栓 φ30×φ27×24 10入	1,200	2,430
1954	1-4537-31	コルク栓 φ33×φ30×24 10入	1,600	2,790
1954	1-4537-33	コルク栓 φ39×φ35×36 10入	2,200	4,270
1954	1-4537-34	コルク栓 φ43×φ38×33 10入	2,300	4,680
1954	1-4537-35	コルク栓 φ48×φ39×35 10入	4,500	5,630
1954	1-4537-37	コルク栓 φ52×φ45×35 10入	5,000	7,200
1957	3-7101-01	ラボキャップ 1516S	2,800	2,600
1957	3-7101-02	ラボキャップ 1516B	2,800	2,600
1957	3-7101-03	ラボキャップ 1516R	2,800	2,600
1957	3-7101-04	ラボキャップ 1516Y	2,800	2,600
1957	3-7101-05	ラボキャップ 1516G	2,800	2,600
1957	3-7101-06	ラボキャップ 1516BL	2,800	2,600
1957	3-7101-07	ラボキャップ 1516V	2,800	2,600
1960	7-260-01	フッ素樹脂たこ糸 10m巻細 茶	860	940
1960	7-260-02	フッ素樹脂たこ糸 2m巻太 茶	2,530	2,810
1969	6-255-01	2個架馬丁挟セット	5,100	5,350
1969	6-255-11	2個架米式挟セット	6,000	6,420
1969	6-255-05	磁製ビュレット台部品2ヶ架用挟(米式)	2,700	2,900
1969	6-255-03	磁製ビュレット台用 支柱棒	980	1,230
1987	1-9749-24	ピンセット 130001 K-13	1,800	1,900
1987	1-9749-25	ピンセット 140002 K-14	1,800	1,900
1987	1-9749-26	ピンセット173111 K-17V13A	1,300	1,400
1987	1-9749-27	ピンセット175111 K-17V15A	1,700	1,800
1987	1-9749-28	ピンセット178111 K-17V18A	2,100	2,200
1987	1-9749-29	ピンセット179111 K-17V23A	2,200	2,300
1987	1-9749-39	ピンセットK-28 180mm ルーツエ	3,200	3,300
1996	7-237-01	テフロン ミクロスパーテル 150	1,550	1,600
1996	7-237-02	テフロン ミクロスパーテル 180	1,760	1,830
1996	7-237-03	テフロン ミクロスパーテル 210	2,100	2,170
1996	7-236-01	ケミフロンスパーテル H-15 ヘラ付き	1,460	1,500
1996	7-236-02	ケミフロンスパーテル H-18 ヘラ付	1,550	1,610
1996	7-236-03	ケミフロンスパーテル H-21 ヘラ付	1,700	1,760
1996	7-236-04	ケミフロンスパーテル H-24 ヘラ付	1,820	1,880
2001	5-5662-21	ステンレスインクヘラ OH-101	620	750
2001	5-5662-22	ステンレスインクヘラ OH-102	870	1,050
2001	5-5662-23	ステンレスインクヘラ OH-103	1,250	1,500
2001	5-5662-24	ステンレスインクヘラ OH-104	1,450	1,750
2002	6-541-01	攪拌棒 8×250(POM製)	300	330
2002	6-541-02	攪拌棒 10×300(POM製)	420	450
2002	6-541-03	攪拌棒 12. 5×300(POM製)	450	1,000
2002	7-224-01	ケミフロン攪拌棒(PCTFE)150mm	540	570
2002	7-224-02	ケミフロン攪拌棒(PCTFE)200mm	880	900
2002	7-224-03	ケミフロン攪拌棒(PCTFE)300mm	2,500	2,570
2004	3-8185-01	半固形物サンブラー 9303920	18,000	17,000
2004	3-8185-02	半固形物サンブラー 6254041	25,000	24,000
2007	6-520-03	ポリ柄シャク PZ-003 白 2L	2,500	2,000
2016	1-9881-11	ガスバーナー専用ガス CV-360	1,200	1,560
2016	1-9881-11	ガスバーナー専用ガス CV-360	1,200	1,560
2018	1-9881-11	ガスバーナー専用ガス CV-360	1,200	1,560
2018	1-4701-01	ガストーチ X2000AUTO	5,600	6,280

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2018	1-4701-02	ガストーチ CT-200	700	750
2021	6-485-01	三脚台(組立式) アルコールランプ用	900	1,030
2021	6-485-02	三脚台(組立式) パーナー用	1,150	1,380
2025	3-8276-01	ロートアダプター1号 S052412	160	90
2043	1-9333-03	導電PTFEチューブ R1827-60	44,000	50,800
2055	6-317-01	マルチパーパスホース 6×1B	2,700	2,800
2055	6-317-02	マルチパーパスホース 8×1B	3,500	3,650
2055	6-317-03	マルチパーパスホース 9×1B	4,100	4,300
2055	6-317-04	マルチパーパスホース 10×1B	4,600	4,800
2055	6-317-05	マルチパーパスホース 12×1B	5,900	6,200
2055	6-317-06	マルチパーパスホース 15×1B	8,900	9,300
2055	6-317-07	マルチパーパスホース 19×1B	11,600	12,100
2070	2-9977-03	ミニチェックバルブMFTD-4V	6,200	6,600
2070	2-9977-05	ミニチェックバルブMFTD-6V	6,800	7,500
2070	2-9975-01	CTFE2方コックB-1. 6-2	6,400	14,000
2070	2-9975-02	ミニチュアCTFE2方コックB-3-2	6,400	7,100
2070	2-9975-03	ミニチュアCTFE2方コックB-4-2	7,800	10,900
2070	2-9973-02	CTFEルアーフィッティングSRB-2	2,700	2,850
2070	2-9973-03	CTFEルアーフィッティングSRB-3	2,700	2,980
2070	2-9973-04	CTFEルアーフィッティングSRB-4	3,100	3,360
2070	2-9974-01	CTFEルアーコックB-RL-B-1. 6	6,400	8,500
2070	2-9974-06	耐薬CTFEルアーコックB-RL-3L	12,300	13,400
2075	1-2705-01	テフロンコック 2方プラグ 13. 5φ	1,000	1,100
2075	1-2705-02	テフロンコック 2方プラグ 14. 5φ	1,000	1,200
2075	1-2705-03	テフロンコック 2方プラグ 16. 5φ	1,300	1,500
2075	1-2705-04	テフロンコック 2方プラグ 18. 5φ	1,800	2,050
2075	1-2705-05	テフロンコック 2方プラグ 21. 5φ	3,000	3,350
2075	1-2706-02	テフロンコック 3方プラグ 14. 5φ	1,100	1,350
2075	1-2706-03	テフロンコック 3方プラグ 16. 5φ	1,400	1,600
2075	1-2706-04	テフロンコック 3方プラグ 18. 5φ	1,900	2,150
2076	7-639-01	PTFEチェックバルブ 6mm	15,000	16,500
2076	7-639-02	PTFEチェックバルブ 8mm	16,800	18,500
2076	7-639-03	PTFEチェックバルブ 10mm	18,000	19,800
2076	7-639-04	PTFEチェックバルブ 15mm	20,000	22,000
2077	3-8254-03	PTFE異型コネクタ 6203605	3,000	2,800
2077	3-8252-03	PTFEチューブコネクタ 6079790	3,100	3,450
2077	3-8248-03	チューブコネクタ 7604838	6,400	8,000
2083	6-7118-01	ホースコネクタ 6×1/8 10入	940	1,080
2083	6-7118-02	ホースコネクタ 6×1/4 10入	940	1,080
2083	6-7118-03	ホースコネクタ 6×3/8 10入	1,020	1,160
2083	6-7118-04	ホースコネクタ 8×1/8 10入	1,080	1,240
2083	6-7118-05	ホースコネクタ 8×1/4 10入	1,080	1,240
2083	6-7118-06	ホースコネクタ 8×3/8 10入	1,240	1,460
2083	6-7118-07	ホースコネクタ 8×1/2 10入	1,700	2,000
2083	6-7118-08	ホースコネクタ 10×1/4 10入	1,160	1,400
2083	6-7118-09	ホースコネクタ 10×3/8 10入	1,240	1,460
2083	6-7118-10	ホースコネクタ 12×3/8 10入	1,320	1,540
2083	6-7118-11	ホースコネクタ 12×1/2 10入	1,700	2,000
2083	6-7119-01	ホースエルボーWES-6×1/8 10入	1,460	1,700
2083	6-7119-02	ホースエルボーWES-6×1/4 10入	1,620	1,840
2083	6-7119-03	ホースエルボーWES-6×3/8 10入	1,720	2,130
2083	6-7119-04	ホースエルボーWES-8×1/8 10入	1,840	2,160
2083	6-7119-05	ホースエルボーWES-8×1/4 10入	2,080	2,380
2083	6-7119-06	ホースエルボーWES-8×3/8 10入	2,250	2,610
2083	6-7119-07	ホースエルボーWES-8×1/2 10入	3,150	3,660
2083	6-7119-08	ホースエルボーWES10×1/4 10入	2,080	2,380
2083	6-7119-09	ホースエルボーWES10×3/8 10入	2,250	2,610
2083	6-7119-10	ホースエルボーWES12×3/8 10入	2,600	3,150
2083	6-7119-11	ホースエルボーWES12×1/2 10入	3,150	3,650
2091	3-5235-01	ステンレス継手 VL-01	540	630
2091	3-5235-02	ステンレス継手 VL-02	540	630
2091	3-5235-03	ステンレス継手 VL-03	550	640
2091	3-5235-04	ステンレス継手 VL-04	620	720
2091	3-5235-05	ステンレス継手 VL-06	920	1,060
2091	3-5235-06	ステンレス継手 VL-08	1,310	1,510
2091	3-5236-01	ステンレス継手 VT-01	750	870
2091	3-5236-02	ステンレス継手 VT-02	750	870
2091	3-5236-03	ステンレス継手 VT-03	750	870
2091	3-5236-04	ステンレス継手 VT-04	860	990
2091	3-5236-05	ステンレス継手 VT-06	1,260	1,450
2091	3-5236-06	ステンレス継手 VT-08	1,800	2,070
2091	3-5237-01	ステンレス継手 V6N-01	380	440
2091	3-5237-02	ステンレス継手 V6N-02	380	440
2091	3-5237-03	ステンレス継手 V6N-03	380	440
2091	3-5237-04	ステンレス継手 V6N-04	520	600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2091	3-5237-05	ステンレス継手 V6N-06	750	870
2091	3-5237-06	ステンレス継手 V6N-08	1,020	1,180
2091	3-5238-01	ステンレス継手 VMF-0201	750	870
2091	3-5238-02	ステンレス継手 VMF-0301	750	870
2091	3-5238-03	ステンレス継手 VMF-0302	750	870
2091	3-5238-04	ステンレス継手 VMF-0402	1,020	1,180
2091	3-5238-05	ステンレス継手 VMF-0403	1,020	1,180
2091	3-5238-06	ステンレス継手 VMF-0602	1,310	1,510
2091	3-5238-07	ステンレス継手 VMF-0603	1,310	1,510
2091	3-5238-08	ステンレス継手 VMF-0604	1,350	1,560
2091	3-5238-09	ステンレス継手 VMF-0804	1,790	2,060
2091	3-5238-10	ステンレス継手 VMF-0806	1,810	2,090
2091	3-5239-01	ステンレス継手 V45L-01	920	1,060
2091	3-5239-02	ステンレス継手 V45L-02	920	1,060
2091	3-5239-03	ステンレス継手 V45L-03	920	1,060
2091	3-5239-04	ステンレス継手 V45L-04	1,040	1,200
2091	3-5239-05	ステンレス継手 V45L-06	1,570	1,810
2091	3-5239-06	ステンレス継手 V45L-08	2,200	2,530
2091	3-5243-01	ステンレス継手 VSL-01	900	1,040
2091	3-5243-02	ステンレス継手 VSL-02	900	1,040
2091	3-5243-03	ステンレス継手 VSL-03	910	1,050
2091	3-5243-04	ステンレス継手 VSL-04	1,230	1,420
2091	3-5243-05	ステンレス継手 VSL-06	1,570	1,810
2091	3-5243-06	ステンレス継手 VSL-08	2,190	2,520
2091	3-5212-01	ステンレス継手 VU-01	1,450	1,670
2091	3-5212-02	ステンレス継手 VU-02	1,450	1,670
2091	3-5212-03	ステンレス継手 VU-03	1,480	1,710
2091	3-5212-04	ステンレス継手 VU-04	1,700	1,960
2091	3-5212-05	ステンレス継手 VU-06	2,240	2,580
2091	3-5212-06	ステンレス継手 VU-08	2,850	3,280
2092	1-1768-01	LOK継手 VUWH-3. 2A	830	900
2092	1-1768-02	LOK継手 VUWF-3. 2	1,230	1,330
2092	1-1768-03	LOK継手 VUWT-3. 2	2,900	3,140
2092	1-1768-04	LOK継手 VUWL-3. 2	1,650	1,790
2092	1-2038-04	LOK継手 VUWL-6. 35	1,760	1,910
2092	1-2038-07	LOK継手 VUWF-6. 35X3. 2	1,280	1,390
2092	1-2039-01	LOK継手 VUWH-9. 52C	1,210	1,310
2092	1-2039-02	LOK継手 VUWF-9. 52	1,730	1,880
2092	1-2039-04	LOK継手 VUWL-9. 52	2,160	2,340
2092	1-2039-07	LOK継手 VUWF-9. 52X3. 2	1,900	2,060
2092	1-2039-08	LOK継手 VUWF-9. 52X6. 35	1,730	1,880
2092	1-2040-02	LOK継手 VUWF-3	1,240	1,340
2092	1-2040-03	LOK継手 VUWT-3	2,690	2,920
2092	1-2041-02	LOK継手 VUWF-6	1,210	1,310
2092	1-2041-03	LOK継手 VUWT-6	2,480	2,690
2092	1-2041-04	LOK継手 VUWL-6	1,760	1,910
2092	1-2041-07	LOK継手 VUWF-6X3	1,290	1,400
2092	2-9390-01	ホースニップルGHN-0106	100	120
2092	2-9390-02	ホースニップルGHN-0109	100	120
2092	2-9390-03	ホースニップルGHN-0209	150	180
2092	2-9390-04	ホースニップルGHN-0212	160	190
2092	2-9390-05	ホースニップルGHN-0309	210	250
2092	2-9390-06	ホースニップルGHN-0312	220	260
2092	2-9390-07	ホースニップルGHN-0413	320	370
2092	2-9390-08	ホースニップルGHN-0416	310	360
2092	2-9390-09	ホースニップルGHN-0619	530	910
2092	2-9390-10	ホースニップルGHN-0627	590	1,020
2092	2-9390-11	ホースニップルGHN-0827	750	1,290
2092	2-9390-12	ホースニップルGHN-0834	1,430	2,470
2092	2-9391-01	ホースニップルVHN-0106	520	710
2092	2-9391-02	ホースニップルVHN-0109	520	710
2092	2-9391-03	ホースニップルVHN-0209	550	750
2092	2-9391-04	ホースニップルVHN-0212	550	750
2092	2-9391-05	ホースニップルVHN-0309	620	840
2092	2-9391-06	ホースニップルVHN-0312	550	750
2092	2-9391-07	ホースニップルVHN-0413	860	1,170
2092	2-9391-08	ホースニップルVHN-0416	860	1,170
2092	2-9391-09	ホースニップルVCH-0619	1,380	1,880
2092	2-9391-10	ホースニップルVCH-0627	1,380	1,880
2092	2-9391-11	ホースニップルVCH-0827	1,730	2,350
2092	2-9391-12	ホースニップルVCH-0834	1,730	2,350
2094	3-8359-01	ステンレス継手 V6N-S14-01	650	750
2094	3-8359-02	ステンレス継手 V6N-S14-02	650	750
2094	3-8359-03	ステンレス継手 V6N-S14-03	650	750
2094	3-8359-04	ステンレス継手 V6N-S14-04	850	980

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2094	3-8359-05	ステンレス継手 V6N-S14-06	1,300	1,500
2094	3-8359-06	ステンレス継手 V6N-S14-08	1,800	2,020
2094	3-8358-01	ステンレス継手 VBU-S14-0201	500	580
2094	3-8358-02	ステンレス継手 VBU-S14-0301	500	580
2094	3-8358-03	ステンレス継手 VBU-S14-0302	500	580
2094	3-8358-04	ステンレス継手 VBU-S14-0402	590	680
2094	3-8358-05	ステンレス継手 VBU-S14-0403	590	680
2094	3-8358-06	ステンレス継手 VBU-S14-0603	950	1,100
2094	3-8358-07	ステンレス継手 VBU-S14-0604	950	1,100
2094	3-8358-08	ステンレス継手 VBU-S14-0804	1,400	1,610
2094	3-8358-09	ステンレス継手 VBU-S14-0806	1,400	1,610
2094	3-8321-01	ステンレス継手 VSL-S14-01	950	1,100
2094	3-8321-02	ステンレス継手 VSL-S14-02	950	1,100
2094	3-8321-03	ステンレス継手 VSL-S14-03	1,300	1,500
2094	3-8321-04	ステンレス継手 VSL-S14-04	1,700	1,900
2094	3-8321-05	ステンレス継手 VSL-S14-06	2,200	2,530
2094	3-8321-06	ステンレス継手 VSL-S14-08	3,250	3,740
2094	3-8322-01	ステンレス継手 VU-S14-01	2,400	2,760
2094	3-8322-02	ステンレス継手 VU-S14-02	2,400	2,760
2094	3-8322-03	ステンレス継手 VU-S14-03	2,500	2,880
2094	3-8322-04	ステンレス継手 VU-S14-04	2,800	3,220
2094	3-8322-05	ステンレス継手 VU-S14-06	3,700	4,200
2094	3-8322-06	ステンレス継手 VU-S14-08	4,700	5,410
2094	3-8361-01	ステンレス継手 VL-S14-01	850	980
2094	3-8361-02	ステンレス継手 VL-S14-02	850	980
2094	3-8361-03	ステンレス継手 VL-S14-03	850	980
2094	3-8361-04	ステンレス継手 VL-S14-04	1,050	1,210
2094	3-8361-05	ステンレス継手 VL-S14-06	1,450	1,670
2094	3-8361-06	ステンレス継手 VL-S14-08	2,050	2,360
2094	3-8360-01	ステンレス継手 VT-S14-01	1,200	1,380
2094	3-8360-02	ステンレス継手 VT-S14-02	1,200	1,380
2094	3-8360-03	ステンレス継手 VT-S14-03	1,300	1,500
2094	3-8360-04	ステンレス継手 VT-S14-04	1,400	1,610
2094	3-8360-05	ステンレス継手 VT-S14-06	2,000	2,300
2094	3-8360-06	ステンレス継手 VT-S14-08	2,800	3,220
2106	3-6912-01	カラフルチューブクランプ 1.0-20R	1,500	1,100
2106	3-6912-02	カラフルチューブクランプ 1.0-20Y	1,500	1,100
2106	3-6912-03	カラフルチューブクランプ 1.0-20B	1,500	1,100
2106	3-6912-04	カラフルチューブクランプ 1.0-20G	1,500	1,100
2108	3-8169-03	メタルチューブクランプ 9303789	1,200	1,100
2108	3-8169-04	メタルチューブクランプ 9303790	1,800	1,600
2111	2-9273-01	銅板材HC0316	430	480
2111	2-9273-02	銅板材HC0516	640	720
2111	2-9273-03	銅板材HC0816	900	1,000
2111	2-9273-04	銅板材HC1136	1,160	1,300
2111	2-9273-05	銅板材HC1216	1,340	1,500
2111	2-9273-06	銅板材HC1516	1,570	1,760
2111	2-9273-07	銅板材HC2016	2,070	2,320
2111	2-9273-08	銅板材HC3016	3,020	3,380
2111	2-9274-01	銅板材HC0326	790	890
2111	2-9274-02	銅板材HC0526	1,220	1,360
2111	2-9274-03	銅板材HC0826	1,750	1,960
2111	2-9274-04	銅板材HC1236	2,150	2,410
2111	2-9274-05	銅板材HC1226	2,610	2,920
2111	2-9274-06	銅板材HC1526	3,120	3,500
2111	2-9274-07	銅板材HC2026	4,060	4,550
2111	2-9274-08	銅板材HC3026	6,040	6,760
2111	2-9275-01	銅板材HC0336	1,160	1,300
2111	2-9275-02	銅板材HC0536	1,800	2,020
2111	2-9275-03	銅板材HC0836	2,600	2,910
2111	2-9275-04	銅板材HC1336	3,170	3,550
2111	2-9275-05	銅板材HC1233	3,890	4,350
2111	2-9275-06	銅板材HC1536	4,600	5,150
2111	2-9275-07	銅板材HC2036	6,040	6,760
2111	2-9275-08	銅板材HC3036	9,050	10,100
2111	2-9276-01	銅板材HC0366	2,240	2,510
2111	2-9276-02	銅板材HC0566	3,600	4,030
2111	2-9276-03	銅板材HC0866	5,080	5,700
2111	2-9276-04	銅板材HC1066	6,260	7,010
2111	2-9276-05	銅板材HC1266	7,790	8,730
2111	2-9276-06	銅板材HC1566	9,090	10,200
2111	2-9276-07	銅板材HC2066	12,100	13,600
2111	2-9276-08	銅板材HC3066	18,100	20,300
2113	3-7972-01	ステンレス平板 SF102-10	5,400	5,950
2113	3-7972-02	ステンレス平板 SF102-15	7,600	8,350

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2113	3-7972-03	ステンレス平板 SF102-20	9,800	10,800
2113	3-7972-04	ステンレス平板 SF102-25	11,850	13,100
2113	3-7972-05	ステンレス平板 SF102-30	13,600	14,950
2141	3-2479-11	セラミック管PT-1-φ37-600	6,900	10,400
2141	3-2479-12	セラミック管PT-1-φ42-600	8,820	12,700
2141	3-2480-11	セラミック管PT-1-φ37-1000	12,000	17,300
2141	3-2477-01	セラミック管PT-0-φ25-600	14,000	23,700
2141	3-2477-02	セラミック管PT-0-φ28-600	17,000	29,400
2141	3-2477-03	セラミック管PT-0-φ30-600	19,000	32,500
2141	3-2477-04	セラミック管PT-0-φ32-600	23,500	40,600
2141	3-2477-05	セラミック管PT-0-φ35-600	26,000	44,500
2141	3-2477-06	セラミック管PT-0-φ37-600	30,500	52,500
2141	3-2477-07	セラミック管PT-0-φ42-600	34,000	60,600
2141	3-2478-01	セラミック管PT-0-φ25-1000	23,500	40,600
2141	3-2478-02	セラミック管PT-0-φ28-1000	29,000	50,300
2141	3-2478-03	セラミック管PT-0-φ30-1000	32,000	54,500
2141	3-2478-04	セラミック管PT-0-φ32-1000	39,500	68,900
2141	3-2478-05	セラミック管PT-0-φ35-1000	44,000	76,900
2141	3-2478-06	セラミック管PT-0-φ37-1000	51,000	89,000
2141	3-2478-07	セラミック管PT-0-φ42-1000	57,000	99,700
2142	3-2469-01	セラミック丸棒φ5×300	3,600	8,640
2142	3-2469-02	セラミック丸棒φ5×500	6,000	11,800
2142	3-2469-03	セラミック丸棒φ10×300	7,200	11,200
2142	3-2469-05	セラミック丸棒φ15×300	13,500	19,600
2147	3-8777-01	ダイヤモンドパウダー IRM 0-1/4	17,000	17,900
2147	3-8777-02	ダイヤモンドパウダー IRM 0-1/2	17,000	17,900
2147	3-8777-03	ダイヤモンドパウダー IRM 0-1	17,000	17,900
2147	3-8777-04	ダイヤモンドパウダー IRM 0-1.5	17,000	17,900
2147	3-8777-05	ダイヤモンドパウダー IRM 0-2	17,000	17,900
2147	3-8777-06	ダイヤモンドパウダーIRM1/2-1.5	17,000	17,900
2147	3-8777-07	ダイヤモンドパウダー IRM 1/2-2	17,000	17,900
2147	3-8777-08	ダイヤモンドパウダー IRM 0-3	17,000	17,900
2147	3-8777-09	ダイヤモンドパウダー IRM 1-2	17,000	17,900
2147	3-8777-10	ダイヤモンドパウダー IRM 1/2-3	17,000	17,900
2147	3-8777-11	ダイヤモンドパウダー IRM 2-3	17,000	17,900
2147	3-8777-12	ダイヤモンドパウダー IRM 2-4	17,000	17,900
2147	3-8777-13	ダイヤモンドパウダー IRM 2-6	17,000	17,900
2147	3-8777-14	ダイヤモンドパウダー IRM 4-6	17,000	17,900
2147	3-8777-15	ダイヤモンドパウダー IRM 3-8	17,000	17,900
2147	3-8777-16	ダイヤモンドパウダー IRM 4-8	17,000	17,900
2147	3-8777-17	ダイヤモンドパウダー IRM 5-10	17,000	17,900
2147	3-8777-18	ダイヤモンドパウダー IRM 5-12	17,000	17,900
2147	3-8777-19	ダイヤモンドパウダー IRM 6-12	17,000	17,900
2147	3-8777-20	ダイヤモンドパウダー IRM 8-16	17,000	17,900
2147	3-8777-21	ダイヤモンドパウダー IRM 8-20	17,000	17,900
2147	3-8777-22	ダイヤモンドパウダー IRM 10-20	17,000	17,900
2147	3-8777-23	ダイヤモンドパウダー IRM 12-25	17,000	17,900
2147	3-8777-24	ダイヤモンドパウダー IRM 20-30	17,000	17,900
2147	3-8777-25	ダイヤモンドパウダー IRM 20-40	17,000	17,900
2147	3-8777-26	ダイヤモンドパウダー IRM 30-40	17,000	17,900
2147	3-8777-27	ダイヤモンドパウダー IRM 40-60	17,000	17,900
2147	3-8776-01	ダイヤモンドパウダーIRV#400/500	9,600	10,100
2147	3-8776-02	ダイヤモンドパウダーIRV#325/400	9,600	10,100
2147	3-8776-03	ダイヤモンドパウダーIRV#270/325	9,600	10,100
2147	3-8776-04	ダイヤモンドパウダーIRV#230/270	9,600	10,100
2147	3-8776-05	ダイヤモンドパウダーIRV#200/230	9,600	10,100
2147	3-8776-06	ダイヤモンドパウダーIRV#170/200	9,600	10,100
2147	3-8776-07	ダイヤモンドパウダーIRV#140/170	9,600	10,100
2147	3-8776-08	ダイヤモンドパウダーIRV#120/140	9,600	10,100
2147	3-8776-09	ダイヤモンドパウダーIRV#100/120	9,600	10,100
2162	3-3282-01	樹脂サンプルプレートPTFE□50-1	760	810
2162	3-3282-02	樹脂サンプルプレートPTFE□50-2	760	810
2162	3-3282-03	樹脂サンプルプレートPTFE□50-3	900	950
2162	3-3282-04	樹脂サンプルプレートPTFE□50-4	900	950
2162	3-3282-05	樹脂サンプルプレートPTFE□50-5	1,020	1,080
2162	3-3283-01	樹脂サンプルプレートPTFE□100-1	830	880
2162	3-3283-02	樹脂サンプルプレートPTFE□100-2	1,100	1,170
2162	3-3283-03	樹脂サンプルプレートPTFE□100-3	1,650	1,750
2162	3-3283-04	樹脂サンプルプレートPTFE□100-4	2,200	2,330
2162	3-3283-05	樹脂サンプルプレートPTFE□100-5	2,750	2,920
2162	3-3284-01	樹脂サンプルプレートPTFE□200-1	1,760	1,870
2162	3-3284-02	樹脂サンプルプレートPTFE□200-2	3,520	3,730
2162	3-3284-03	樹脂サンプルプレートPTFE□200-3	5,280	5,600
2162	3-3284-04	樹脂サンプルプレートPTFE□200-4	7,040	7,460
2162	3-3284-05	樹脂サンプルプレートPTFE□200-5	8,800	9,330

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2165	3-4924-01	PTFE板 PTFE□50-12	1,400	1,480
2165	3-4924-02	PTFE板 PTFE□50-15	1,500	1,590
2165	3-4924-03	PTFE板 PTFE□50-20	1,800	1,910
2165	3-4924-04	PTFE板 PTFE□50-25	2,200	2,330
2165	3-4924-05	PTFE板 PTFE□50-30	2,700	2,860
2165	3-4925-01	PTFE板 PTFE□100-12	3,200	3,390
2165	3-4925-02	PTFE板 PTFE□100-15	4,000	4,240
2165	3-4925-03	PTFE板 PTFE□100-20	5,350	5,670
2165	3-4925-04	PTFE板 PTFE□100-25	6,650	7,050
2165	3-4925-05	PTFE板 PTFE□100-30	8,000	8,480
2165	3-4926-01	PTFE板 PTFE□200-12	12,600	13,400
2165	3-4926-02	PTFE板 PTFE□200-15	15,800	16,700
2165	3-4926-03	PTFE板 PTFE□200-20	21,000	22,300
2165	3-4926-04	PTFE板 PTFE□200-25	26,300	27,900
2165	3-4926-05	PTFE板 PTFE□200-30	31,500	33,400
2165	3-4927-01	PTFE板 PTFE□300-12	21,200	22,500
2165	3-4927-02	PTFE板 PTFE□300-15	26,500	28,100
2165	3-4927-03	PTFE板 PTFE□300-20	35,300	37,400
2165	3-4927-04	PTFE板 PTFE□300-25	44,100	46,700
2165	3-4927-05	PTFE板 PTFE□300-30	53,000	56,200
2165	3-4928-01	PTFE板 PTFE□500-12	58,800	62,300
2165	3-4928-02	PTFE板 PTFE□500-15	75,600	80,100
2165	3-4928-03	PTFE板 PTFE□500-20	98,100	104,000
2165	3-4928-04	PTFE板 PTFE□500-25	123,000	130,000
2165	3-4928-05	PTFE板 PTFE□500-30	147,000	156,000
2165	3-4929-01	PTFE板 PTFE□1000-12	235,000	249,000
2165	3-4929-02	PTFE板 PTFE□1000-15	294,000	312,000
2165	3-4929-03	PTFE板 PTFE□1000-20	392,000	416,000
2165	3-4929-04	PTFE板 PTFE□1000-25	490,000	519,000
2165	3-4929-05	PTFE板 PTFE□1000-30	588,000	623,000
2167	2-9576-01	樹脂丸棒PTFE-6-495	330	350
2167	2-9576-02	樹脂丸棒PTFE-8-495	520	550
2167	2-9576-03	樹脂丸棒PTFE-10-495	820	870
2167	2-9576-04	樹脂丸棒PTFE-12-495	1,180	1,250
2167	2-9576-05	樹脂丸棒PTFE-15-495	1,800	1,910
2167	2-9576-06	樹脂丸棒PTFE-20-495	3,160	3,350
2167	2-9576-08	樹脂丸棒PTFE-30-495	7,090	7,520
2167	2-9576-09	樹脂丸棒PTFE-35-495	10,200	10,800
2167	2-9576-11	樹脂丸棒PTFE-45-495	16,500	17,500
2167	2-9576-15	樹脂丸棒PTFE-65-495	33,800	35,800
2167	2-9576-16	樹脂丸棒PTFE-70-495	39,200	41,600
2167	2-9576-18	樹脂丸棒PTFE-80-495	51,200	54,300
2167	2-9576-20	樹脂丸棒PTFE-90-495	64,800	68,700
2167	2-9576-21	樹脂丸棒PTFE-100-495	79,900	84,700
2168	2-9577-01	樹脂丸棒PTFE-6-1000	600	640
2168	2-9577-02	樹脂丸棒PTFE-8-1000	950	1,000
2168	2-9577-03	樹脂丸棒PTFE-10-1000	1,480	1,570
2168	2-9577-04	樹脂丸棒PTFE-12-1000	2,140	2,270
2168	2-9577-05	樹脂丸棒PTFE-15-1000	3,270	3,470
2168	2-9577-06	樹脂丸棒PTFE-20-1000	5,750	6,100
2168	2-9577-08	樹脂丸棒PTFE-30-1000	12,900	13,700
2168	2-9577-09	樹脂丸棒PTFE-35-1000	18,500	19,600
2168	2-9577-11	樹脂丸棒PTFE-45-1000	30,000	31,800
2168	2-9577-15	樹脂丸棒PTFE-65-1000	61,500	65,200
2168	2-9577-16	樹脂丸棒PTFE-70-1000	71,300	75,600
2168	2-9577-18	樹脂丸棒PTFE-80-1000	93,100	98,700
2168	2-9577-20	樹脂丸棒PTFE-90-1000	118,000	125,000
2168	2-9577-21	樹脂丸棒PTFE-100-1000	146,000	155,000
2168	3-2564-01	極細アクリルパイプPMMA-10×7	690	820
2168	3-2564-02	極細アクリルパイプPMMA-10×5	700	1,190
2168	3-2564-03	極細アクリルパイプPMMA-12×8	1,550	890
2168	3-2564-04	極細アクリルパイプPMMA-12×6	1,050	1,250
2168	3-2564-05	極細アクリルパイプPMMA-13×9	1,480	1,760
2168	3-2564-06	極細アクリルパイプPMMA-13×7	1,780	2,120
2168	3-2564-07	極細アクリルパイプPMMA-14×10	1,480	1,760
2168	3-2564-08	極細アクリルパイプPMMA-14×8	1,860	2,210
2168	3-2564-09	極細アクリルパイプPMMA-15×11	1,480	1,760
2168	3-2564-10	極細アクリルパイプPMMA-15×9	1,900	2,260
2168	3-2564-11	極細アクリルパイプPMMA-16×12	1,480	1,760
2168	3-2564-12	極細アクリルパイプPMMA-16×10	1,900	2,260
2168	3-2564-13	極細アクリルパイプPMMA-18×14	1,650	1,960
2168	3-2564-14	極細アクリルパイプPMMA-18×12	1,980	2,360
2168	3-2564-15	極細アクリルパイプPMMA-19×15	1,700	2,020
2168	3-2564-16	極細アクリルパイプPMMA-19×13	2,680	3,190
2169	3-2484-01	アクリルパイプPMMA-φ20-2	1,550	1,840

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2169	3-2484-02	アクリルパイプPMMA-φ20-3	1,980	2,360
2169	3-2484-03	アクリルパイプPMMA-φ20-4	2,880	3,430
2169	3-2484-04	アクリルパイプPMMA-φ20-5	3,830	4,560
2169	3-2484-05	アクリルパイプPMMA-φ25-2	1,870	2,230
2169	3-2484-06	アクリルパイプPMMA-φ25-3	2,230	2,650
2169	3-2484-07	アクリルパイプPMMA-φ25-4	3,050	3,630
2169	3-2484-08	アクリルパイプPMMA-φ25-5	3,900	4,640
2169	3-2484-09	アクリルパイプPMMA-φ30-2	2,240	2,670
2169	3-2484-10	アクリルパイプPMMA-φ30-3	2,540	3,020
2169	3-2484-11	アクリルパイプPMMA-φ30-4	3,300	3,930
2169	3-2484-12	アクリルパイプPMMA-φ30-5	4,100	4,880
2169	3-2484-13	アクリルパイプPMMA-φ35-2	2,680	3,190
2169	3-2484-14	アクリルパイプPMMA-φ35-3	3,140	3,740
2169	3-2484-15	アクリルパイプPMMA-φ35-4	3,550	4,230
2169	3-2484-16	アクリルパイプPMMA-φ35-5	5,000	5,950
2169	3-2484-17	アクリルパイプPMMA-φ40-2	2,900	3,450
2169	3-2484-18	アクリルパイプPMMA-φ40-3	3,300	3,930
2169	3-2484-19	アクリルパイプPMMA-φ40-4	4,180	4,970
2169	3-2484-20	アクリルパイプPMMA-φ40-5	5,470	6,510
2169	3-2484-21	アクリルパイプPMMA-φ45-2	3,140	3,740
2169	3-2484-22	アクリルパイプPMMA-φ45-3	3,800	4,520
2169	3-2484-23	アクリルパイプPMMA-φ45-4	4,520	5,380
2169	3-2484-24	アクリルパイプPMMA-φ45-5	6,300	7,500
2169	3-2484-25	アクリルパイプPMMA-φ50-2	3,740	4,450
2169	3-2484-26	アクリルパイプPMMA-φ50-3	4,180	4,970
2169	3-2484-27	アクリルパイプPMMA-φ50-4	5,200	6,190
2169	3-2484-28	アクリルパイプPMMA-φ50-5	6,600	7,860
2169	3-2484-29	アクリルパイプPMMA-φ50-6	7,200	8,570
2169	3-2484-30	アクリルパイプPMMA-φ50-8	8,700	10,400
2169	3-2484-31	アクリルパイプPMMA-φ50-10	9,570	11,400
2169	3-2484-32	アクリルパイプPMMA-φ55-2	4,050	4,820
2169	3-2484-33	アクリルパイプPMMA-φ55-3	4,440	5,280
2169	3-2484-34	アクリルパイプPMMA-φ55-4	5,460	6,500
2169	3-2484-35	アクリルパイプPMMA-φ55-5	6,900	8,210
2169	3-2484-36	アクリルパイプPMMA-φ55-6	8,100	9,640
2169	3-2484-37	アクリルパイプPMMA-φ55-8	9,520	13,700
2169	3-2484-38	アクリルパイプPMMA-φ55-10	11,700	17,900
2169	3-2484-39	アクリルパイプPMMA-φ60-2	4,520	5,380
2169	3-2484-40	アクリルパイプPMMA-φ60-3	4,980	5,930
2169	3-2484-41	アクリルパイプPMMA-φ60-4	5,820	6,930
2169	3-2484-42	アクリルパイプPMMA-φ60-5	7,300	8,690
2169	3-2484-43	アクリルパイプPMMA-φ60-6	8,200	9,760
2169	3-2484-44	アクリルパイプPMMA-φ60-8	10,500	12,500
2169	3-2484-45	アクリルパイプPMMA-φ60-10	13,400	15,900
2169	3-2484-46	アクリルパイプPMMA-φ65-2	7,440	8,850
2169	3-2484-47	アクリルパイプPMMA-φ65-3	7,740	9,210
2169	3-2484-48	アクリルパイプPMMA-φ65-4	9,240	11,000
2169	3-2484-49	アクリルパイプPMMA-φ65-5	10,900	13,000
2169	3-2484-50	アクリルパイプPMMA-φ65-6	14,400	17,100
2169	3-2484-51	アクリルパイプPMMA-φ65-8	19,300	23,000
2169	3-2484-52	アクリルパイプPMMA-φ65-10	22,600	26,900
2169	3-2484-53	アクリルパイプPMMA-φ70-2	6,000	7,140
2169	3-2484-54	アクリルパイプPMMA-φ70-3	6,300	7,500
2169	3-2484-55	アクリルパイプPMMA-φ70-4	7,300	8,690
2169	3-2484-56	アクリルパイプPMMA-φ70-5	8,900	10,600
2169	3-2484-57	アクリルパイプPMMA-φ70-6	9,100	10,800
2169	3-2484-58	アクリルパイプPMMA-φ70-8	14,300	17,000
2169	3-2484-59	アクリルパイプPMMA-φ70-10	18,900	22,500
2169	3-2484-60	アクリルパイプPMMA-φ75-2	8,270	9,840
2169	3-2484-61	アクリルパイプPMMA-φ75-3	9,140	10,900
2169	3-2484-62	アクリルパイプPMMA-φ75-4	10,900	13,000
2169	3-2484-63	アクリルパイプPMMA-φ75-5	12,700	15,100
2169	3-2484-64	アクリルパイプPMMA-φ75-6	16,600	19,800
2169	3-2484-65	アクリルパイプPMMA-φ75-8	22,500	26,800
2169	3-2484-66	アクリルパイプPMMA-φ75-10	26,100	31,100
2169	3-2484-67	アクリルパイプPMMA-φ80-2	7,240	8,620
2169	3-2484-68	アクリルパイプPMMA-φ80-3	7,140	8,500
2169	3-2484-69	アクリルパイプPMMA-φ80-4	8,270	9,840
2169	3-2484-70	アクリルパイプPMMA-φ80-5	10,300	12,300
2169	3-2484-71	アクリルパイプPMMA-φ80-6	13,400	15,900
2169	3-2484-72	アクリルパイプPMMA-φ80-8	16,800	20,000
2169	3-2484-73	アクリルパイプPMMA-φ80-10	22,000	26,200
2169	3-2484-74	アクリルパイプPMMA-φ85-2	8,940	10,600
2169	3-2484-75	アクリルパイプPMMA-φ85-3	10,100	12,000
2169	3-2484-76	アクリルパイプPMMA-φ85-4	12,000	14,300

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2169	3-2484-77	アクリルパイプPMMA-φ85-5	14,600	17,400
2169	3-2484-78	アクリルパイプPMMA-φ85-6	19,100	22,700
2169	3-2484-79	アクリルパイプPMMA-φ85-8	25,900	30,800
2169	3-2484-80	アクリルパイプPMMA-φ85-10	30,400	36,200
2169	3-2484-81	アクリルパイプPMMA-φ90-2	7,500	8,930
2169	3-2484-82	アクリルパイプPMMA-φ90-3	7,900	9,400
2169	3-2484-83	アクリルパイプPMMA-φ90-4	9,500	11,300
2169	3-2484-84	アクリルパイプPMMA-φ90-5	11,800	14,000
2169	3-2484-85	アクリルパイプPMMA-φ90-6	14,500	17,300
2169	3-2484-86	アクリルパイプPMMA-φ90-8	19,000	22,600
2169	3-2484-87	アクリルパイプPMMA-φ90-10	25,600	30,500
2169	3-2484-88	アクリルパイプPMMA-φ95-2	9,970	11,900
2169	3-2484-89	アクリルパイプPMMA-φ95-3	11,300	13,400
2169	3-2484-90	アクリルパイプPMMA-φ95-4	13,600	16,200
2169	3-2484-91	アクリルパイプPMMA-φ95-5	16,600	19,800
2169	3-2484-92	アクリルパイプPMMA-φ95-6	21,500	25,600
2169	3-2484-93	アクリルパイプPMMA-φ95-8	29,500	35,100
2169	3-2484-94	アクリルパイプPMMA-φ95-10	34,600	41,200
2169	3-2485-01	アクリルパイプPMMA-φ100-2	8,600	10,200
2169	3-2485-02	アクリルパイプPMMA-φ100-3	9,200	10,900
2169	3-2485-03	アクリルパイプPMMA-φ100-4	10,800	12,900
2169	3-2485-04	アクリルパイプPMMA-φ100-5	13,600	16,200
2169	3-2485-05	アクリルパイプPMMA-φ100-6	17,300	20,600
2169	3-2485-06	アクリルパイプPMMA-φ100-8	22,000	26,200
2169	3-2485-07	アクリルパイプPMMA-φ100-10	29,800	35,500
2169	3-2485-08	アクリルパイプPMMA-φ110-3	9,600	11,400
2169	3-2485-09	アクリルパイプPMMA-φ110-4	11,600	13,800
2169	3-2485-10	アクリルパイプPMMA-φ110-5	14,200	16,900
2169	3-2485-11	アクリルパイプPMMA-φ110-6	19,200	22,800
2169	3-2485-12	アクリルパイプPMMA-φ110-8	26,000	30,900
2169	3-2485-13	アクリルパイプPMMA-φ110-10	39,800	47,400
2169	3-2485-14	アクリルパイプPMMA-φ115-3	14,300	17,000
2169	3-2485-15	アクリルパイプPMMA-φ115-4	16,900	20,100
2169	3-2485-16	アクリルパイプPMMA-φ115-5	20,000	23,800
2169	3-2485-17	アクリルパイプPMMA-φ115-6	26,900	32,000
2169	3-2485-18	アクリルパイプPMMA-φ115-8	36,400	43,300
2169	3-2485-19	アクリルパイプPMMA-φ115-10	44,200	52,600
2169	3-2485-20	アクリルパイプPMMA-φ120-3	11,100	13,200
2169	3-2485-21	アクリルパイプPMMA-φ120-4	13,200	15,700
2169	3-2485-22	アクリルパイプPMMA-φ120-5	15,800	18,800
2169	3-2485-23	アクリルパイプPMMA-φ120-6	18,000	21,400
2169	3-2485-24	アクリルパイプPMMA-φ120-8	16,300	19,400
2169	3-2485-25	アクリルパイプPMMA-φ120-10	32,800	39,000
2169	3-2485-26	アクリルパイプPMMA-φ125-3	16,100	19,200
2169	3-2485-27	アクリルパイプPMMA-φ125-4	18,200	21,700
2169	3-2485-28	アクリルパイプPMMA-φ125-5	21,600	25,700
2169	3-2485-29	アクリルパイプPMMA-φ125-6	28,400	33,800
2169	3-2485-30	アクリルパイプPMMA-φ125-8	38,700	46,100
2169	3-2485-31	アクリルパイプPMMA-φ125-10	46,400	55,200
2169	3-2485-32	アクリルパイプPMMA-φ130-3	11,000	13,100
2169	3-2485-33	アクリルパイプPMMA-φ130-4	14,100	16,800
2169	3-2485-34	アクリルパイプPMMA-φ130-5	17,400	20,700
2169	3-2485-35	アクリルパイプPMMA-φ130-6	18,400	21,900
2169	3-2485-36	アクリルパイプPMMA-φ130-8	28,100	33,400
2169	3-2485-37	アクリルパイプPMMA-φ130-10	36,200	43,100
2169	3-2485-38	アクリルパイプPMMA-φ140-3	12,100	14,400
2169	3-2485-39	アクリルパイプPMMA-φ140-4	14,800	17,600
2169	3-2485-40	アクリルパイプPMMA-φ140-5	18,300	21,800
2169	3-2485-41	アクリルパイプPMMA-φ140-6	23,000	27,400
2169	3-2485-42	アクリルパイプPMMA-φ140-8	32,000	38,100
2169	3-2485-43	アクリルパイプPMMA-φ140-10	38,800	46,200
2169	3-2485-44	アクリルパイプPMMA-φ150-3	13,300	15,800
2169	3-2485-45	アクリルパイプPMMA-φ150-4	16,500	19,600
2169	3-2485-46	アクリルパイプPMMA-φ150-5	19,600	23,300
2169	3-2485-47	アクリルパイプPMMA-φ150-6	24,700	29,400
2169	3-2485-48	アクリルパイプPMMA-φ150-8	32,200	38,300
2169	3-2485-49	アクリルパイプPMMA-φ150-10	42,800	50,900
2169	3-2485-50	アクリルパイプPMMA-φ160-3	19,300	23,000
2169	3-2485-51	アクリルパイプPMMA-φ160-4	20,000	23,800
2169	3-2485-52	アクリルパイプPMMA-φ160-5	22,900	27,300
2169	3-2485-53	アクリルパイプPMMA-φ160-6	30,800	36,700
2169	3-2485-54	アクリルパイプPMMA-φ160-8	37,800	45,000
2169	3-2485-55	アクリルパイプPMMA-φ160-10	46,300	55,100
2169	3-2485-56	アクリルパイプPMMA-φ170-3	20,900	24,900
2169	3-2485-57	アクリルパイプPMMA-φ170-4	21,800	25,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2169	3-2485-58	アクリルパイプPMMA-φ170-5	26,000	30,900
2169	3-2485-59	アクリルパイプPMMA-φ170-6	33,700	40,100
2169	3-2485-60	アクリルパイプPMMA-φ170-8	40,700	48,400
2169	3-2485-61	アクリルパイプPMMA-φ170-10	50,500	60,100
2169	3-2485-62	アクリルパイプPMMA-φ180-3	21,100	25,100
2169	3-2485-63	アクリルパイプPMMA-φ180-4	22,400	26,700
2169	3-2485-64	アクリルパイプPMMA-φ180-5	26,900	32,000
2169	3-2485-65	アクリルパイプPMMA-φ180-6	36,100	43,000
2169	3-2485-66	アクリルパイプPMMA-φ180-8	43,500	51,800
2169	3-2485-67	アクリルパイプPMMA-φ180-10	54,800	65,200
2169	3-2485-68	アクリルパイプPMMA-φ190-3	28,200	33,600
2169	3-2485-69	アクリルパイプPMMA-φ190-4	31,300	37,200
2169	3-2485-70	アクリルパイプPMMA-φ190-5	34,500	41,100
2169	3-2485-71	アクリルパイプPMMA-φ190-6	45,600	54,300
2169	3-2485-72	アクリルパイプPMMA-φ190-8	63,400	75,400
2169	3-2485-73	アクリルパイプPMMA-φ190-10	74,800	89,000
2169	3-2485-74	アクリルパイプPMMA-φ200-3	24,000	28,600
2169	3-2485-75	アクリルパイプPMMA-φ200-4	25,000	29,700
2169	3-2485-76	アクリルパイプPMMA-φ200-5	29,600	35,200
2169	3-2485-77	アクリルパイプPMMA-φ200-6	39,600	47,100
2169	3-2485-78	アクリルパイプPMMA-φ200-8	51,900	61,800
2169	3-2485-79	アクリルパイプPMMA-φ200-10	63,000	75,000
2169	3-2485-80	アクリルパイプPMMA-φ250-3	34,500	41,100
2169	3-2485-81	アクリルパイプPMMA-φ250-4	36,500	43,400
2169	3-2485-82	アクリルパイプPMMA-φ250-5	46,300	55,100
2169	3-2485-83	アクリルパイプPMMA-φ250-6	55,600	66,200
2169	3-2485-84	アクリルパイプPMMA-φ250-8	77,000	91,600
2169	3-2485-85	アクリルパイプPMMA-φ250-10	91,800	109,000
2169	3-2485-86	アクリルパイプPMMA-φ300-3	42,000	50,000
2169	3-2485-87	アクリルパイプPMMA-φ300-4	47,500	56,500
2169	3-2485-88	アクリルパイプPMMA-φ300-5	56,700	67,500
2169	3-2485-89	アクリルパイプPMMA-φ300-6	67,800	80,700
2169	3-2485-90	アクリルパイプPMMA-φ300-8	96,400	115,000
2169	3-2485-91	アクリルパイプPMMA-φ300-10	119,000	142,000
2170	3-2471-01	アクリル丸棒PMMA-φ2	400	480
2170	3-2471-02	アクリル丸棒PMMA-φ3	420	500
2170	3-2471-03	アクリル丸棒PMMA-φ5	600	710
2170	3-2471-04	アクリル丸棒PMMA-φ6	650	770
2170	3-2471-05	アクリル丸棒PMMA-φ8	700	830
2170	3-2471-06	アクリル丸棒PMMA-φ10	500	600
2170	3-2471-07	アクリル丸棒PMMA-φ12	700	830
2170	3-2471-08	アクリル丸棒PMMA-φ15	980	1,170
2170	3-2471-09	アクリル丸棒PMMA-φ16	1,080	1,290
2170	3-2471-10	アクリル丸棒PMMA-φ18	1,380	1,640
2170	3-2471-11	アクリル丸棒PMMA-φ19	1,520	1,810
2170	3-2471-12	アクリル丸棒PMMA-φ20	1,680	2,000
2170	3-2471-13	アクリル丸棒PMMA-φ22	2,050	2,440
2170	3-2471-14	アクリル丸棒PMMA-φ25	2,630	3,130
2170	3-2471-15	アクリル丸棒PMMA-φ30	3,870	4,610
2170	3-2471-16	アクリル丸棒PMMA-φ32	4,380	5,210
2170	3-2471-17	アクリル丸棒PMMA-φ35	5,350	6,370
2170	3-2471-18	アクリル丸棒PMMA-φ38	6,430	7,650
2170	3-2471-19	アクリル丸棒PMMA-φ40	7,270	8,650
2170	3-2471-20	アクリル丸棒PMMA-φ45	9,920	11,800
2170	3-2471-21	アクリル丸棒PMMA-φ50	12,200	14,500
2176	3-2170-01	透明塩ビパンチング板EB-2335-1	450	500
2176	3-2170-02	透明塩ビパンチング板EB-4335-1	850	940
2176	3-2170-03	透明塩ビパンチング板EB-4635-1	1,600	1,760
2177	1-1800-01	PFAネット F-3220-O1	75,000	65,000
2183	3-6915-02	ラボラトリーシリコンマット350角レッド	5,500	5,200
2199	8-248-01	ボンドクイック5 16131	1,100	1,160
2199	2-9080-01	ネジゆるみ止め用接着剤222	800	900
2199	2-9080-02	ネジゆるみ止め用接着剤243	800	900
2199	2-9080-03	ネジゆるみ止め用接着剤263	800	900
2199	2-9080-04	ネジゆるみ止め用接着剤290	800	900
2199	2-9080-05	ネジゆるみ止め用接着剤248	3,100	3,300
2199	2-9080-06	ネジゆるみ止め用接着剤268	3,100	3,300
2199	2-9080-07	ネジゆるみ止め用接着剤425	2,600	2,800
2201	1-6381-01	接着剤 AX-121	1,600	1,750
2201	1-6381-02	接着剤 AX-139	1,600	1,750
2201	1-6381-03	接着剤 AX-123	1,600	1,750
2204	3-9284-11	グルースティック 20340	250	280
2204	3-9284-12	グルースティック 20341	250	280
2204	3-9284-13	グルースティック 20342	250	280
2204	3-9284-14	グルースティック 20343	250	280

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2204	3-9284-15	グルースティック 20344	250	280
2204	3-9284-16	グルースティック 20345	250	280
2204	3-9284-17	グルースティック 20346	250	280
2204	3-9284-18	グルースティック 20347	250	280
2204	3-9284-19	グルースティック 20348	250	280
2208	1-6520-01	シリコンパテ かたまる君	12,000	13,000
2219	6-696-01	483ラボシーリングテープ25.4巾透明	3,750	3,950
2219	6-696-02	483ラボシーリングテープ25.4巾黒	3,750	3,950
2219	6-696-03	483ラボシーリングテープ25.4巾青	3,750	3,950
2219	6-696-05	483ラボシーリングテープ25.4巾赤	3,750	3,950
2219	6-696-06	483ラボシーリングテープ25.4巾白	3,750	3,950
2219	6-696-07	483ラボシーリングテープ25.4巾黄	3,750	3,950
2219	6-696-08	483ラボシーリングテープ50.8巾透明	7,490	7,870
2219	6-696-09	483ラボシーリングテープ50.8巾黒	7,490	7,870
2219	6-696-13	483ラボシーリングテープ50.8巾白	7,490	7,870
2219	6-696-14	483ラボシーリングテープ50.8巾黄	7,490	7,870
2221	61-0528-83	耐水紙ラベルLBP-WP1900N	8,000	8,400
2221	61-0528-85	耐水紙ラベルLBP-WP6900N	1,850	1,950
2221	61-0528-86	耐水紙ラベルLBP-WP6904N	1,850	1,950
2221	61-0528-87	耐水紙ラベルLBP-WP6905N	1,850	1,950
2221	61-0528-88	耐水紙ラベルLBP-WP6908N	1,850	1,950
2221	61-0528-89	耐水紙ラベルLBP-WP6910N	1,850	1,950
2221	61-0528-90	耐水紙ラベルLBP-WP6912N	1,850	1,950
2221	61-0528-91	耐水紙ラベルLBP-WP6924N	1,850	1,950
2221	61-0528-92	耐水紙ラベルLBP-WP6927N	1,850	1,950
2221	61-0528-93	超耐水紙ラベルLBP-WS1900	8,000	8,400
2221	61-0528-95	超耐水紙ラベルLBP-WS6900	1,850	1,950
2221	61-0528-96	超耐水紙ラベルLBP-WS6902	1,850	1,950
2221	61-0528-97	超耐水紙ラベルLBP-WS6903	1,850	1,950
2221	61-0528-98	超耐水紙ラベルLBP-WS6904	1,850	1,950
2221	61-0528-99	超耐水紙ラベルLBP-WS6906	1,850	1,950
2221	61-0529-01	超耐水紙ラベルLBP-WS6908	1,850	1,950
2221	61-0529-02	超耐水紙ラベルLBP-WS6912	1,850	1,950
2221	61-0529-03	超耐水紙ラベルLBP-WS6920	1,850	1,950
2221	61-0529-04	超耐水紙ラベルLBP-WS6924	1,850	1,950
2221	61-0529-05	超耐水紙ラベルLBP-WS6927	1,850	1,950
2221	61-0529-06	超耐水紙ラベルLBP-WS6965	1,850	1,950
2223	1-7223-01	PTFEテープ5490 12mm×10m	4,410	5,200
2223	1-7223-02	PTFEテープ5490 19mm×10m	4,900	5,780
2223	1-7223-03	PTFEテープ5490 25mm×10m	6,700	8,700
2223	1-7223-04	PTFEテープ5490 50mm×10m	13,500	15,900
2226	1-6532-01	耐熱PTFEテープ P-422	11,000	11,550
2226	1-6532-02	耐熱PTFEテープ P-421	16,500	17,300
2228	3-6679-51	アルミテープ AL4825×10	5,600	3,400
2228	3-6679-01	アルミテープ AL4825	630	380
2228	1-7224-01	アルミ箔テープ425 25mm×10m	980	1,160
2228	1-7224-02	アルミ箔テープ425 50mm×10m	1,770	2,090
2232	5-5018-03	カプトンテープP-222 12.7×33	7,500	7,880
2232	5-5018-04	カプトンテープP-222 19.0×33	11,000	11,550
2232	5-5018-05	カプトンテープP-224 12.7×33	4,900	5,150
2232	5-5018-06	カプトンテープP-224 19.0×33	7,700	8,100
2232	1-6299-01	電気絶縁用テープP-223 12.7mm	8,800	9,250
2232	1-6299-02	電気絶縁用テープP-223 19mm	13,300	13,900
2234	1-7222-01	ガラスクロステープ 361 19×10	2,580	3,390
2234	1-7222-02	ガラスクロステープ 361 25×10	3,320	4,350
2234	1-7222-03	ガラスクロステープ 361 50×10	6,250	7,990
2235	1-6533-01	耐熱ガラス布テープ P-212	4,130	5,000
2240	1-7225-01	プラスチックフィルムテープ 471 白	4,900	5,790
2240	1-7225-02	プラスチックフィルムテープ 471 黒	4,900	5,790
2240	1-7225-03	プラスチックフィルムテープ 471 赤	4,900	5,790
2240	1-7225-04	プラスチックフィルムテープ 471 青	4,900	5,790
2240	1-7225-05	プラスチックフィルムテープ 471 黄	4,900	5,790
2240	1-7225-06	プラスチックフィルムテープ 471 緑	4,900	5,790
2240	1-7221-01	ストライプテープ 5702 黒/黄	7,010	7,360
2283	3-9548-01	エア緩衝剤 XB1509	4,900	5,880
2283	3-9548-02	エア緩衝剤 XB1513	4,900	5,880
2283	3-9548-03	エア緩衝剤 XB2009	4,900	5,880
2283	3-9548-04	エア緩衝剤 XB2010	4,900	5,880
2283	3-9548-05	エア緩衝剤 XB2013	4,900	5,880
2283	3-9548-06	エア緩衝剤 XB2020	4,900	5,880
2283	3-9548-07	エア緩衝剤 XB2510	4,900	5,880
2283	3-9548-08	エア緩衝剤 XB2513	4,900	5,880
2283	3-9548-09	エア緩衝剤 XB2520	4,900	5,880
2283	3-9548-10	エア緩衝剤 XB3010	4,900	5,880
2283	3-9548-11	エア緩衝剤 XB3020	4,900	5,880

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2288	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,500	2,700
2289	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,000	3,200
2291	3-6198-01	アラームタイマー B61700-3600	5,900	7,100
2305	3-797-01	メカニックツールセット 54006	38,000	43,800
2306	3-9752-01	プロホビニッパ HNC-D04	2,940	3,100
2306	3-9752-02	プロホビニッパ HTC-D04	3,120	3,280
2306	3-9752-03	プロホビニッパ HNC-D34	3,120	3,280
2306	3-9752-04	プロホビニッパ HCC-D04	3,240	3,420
2306	3-9752-05	プロホビニッパ HKC-D04	2,750	2,890
2306	3-9752-06	プロホビニッパ HAC-D04	3,240	3,420
2307	3-8953-01	ステンレスニッパ 60H-150	4,450	5,100
2307	3-9751-01	マイクロニッパ MN-A04	2,620	2,780
2307	3-9751-02	マイクロニッパ MN-A05	2,700	2,860
2307	3-9751-03	マイクロニッパ MN-A06	2,880	3,040
2307	3-9751-04	マイクロニッパ MN-B05	3,000	3,150
2307	3-9751-05	マイクロニッパ MNC-A05	2,950	3,110
2308	3-9011-01	ミニテックライトニッパMTNO3-135	1,600	1,800
2308	3-9011-02	ミニテックライトニッパMTNO3E135	2,300	2,550
2308	3-9225-01	超硬刃付精密ニッパ 1000-115	22,500	21,000
2308	3-9225-02	超硬刃付精密ニッパ 1003-115	22,500	23,200
2308	3-9225-03	超硬刃付精密ニッパ 1003F-115	22,700	23,500
2309	3-9010-01	ハイパワーニッパ 700-175	3,650	4,100
2309	3-9010-02	ハイパワーニッパ 700-200	4,150	4,700
2309	3-9224-01	斜めニッパ 322-100	3,400	3,250
2309	3-9224-02	斜めニッパ 322B-100	3,400	3,250
2309	3-9224-03	斜めニッパ 322B-125	3,500	3,400
2309	3-9224-04	斜めニッパ 322B-150	3,600	3,500
2309	8-477-01	ダストニッパ 113-BSD	6,220	6,100
2310	3-9754-01	マイクロラジオペンチ M-616	2,620	2,780
2310	3-9754-02	マイクロラジオペンチ MC-616B	2,940	3,100
2310	3-9754-03	マイクロラジオペンチ M-616	2,860	3,020
2310	3-9753-01	プロホビラジオペンチ HLC-D04	2,940	3,100
2310	3-9753-02	プロホビラジオペンチ HLC-D14	2,660	2,800
2310	3-9753-03	プロホビラジオペンチ HLC-D24	2,760	2,900
2310	3-9753-04	プロホビラジオペンチ HBC-D04	2,760	2,900
2310	3-9753-05	プロホビラジオペンチ HFC-D04	2,660	2,800
2311	3-9346-01	弱電用ラジオペンチ 285BS-125	2,600	2,700
2311	3-9346-02	弱電用ラジオペンチ 285BS-150	3,000	3,100
2311	3-9346-03	弱電用ラジオペンチ 286BS-150	3,800	3,600
2311	3-9012-01	ペンチ 1050-150	3,100	3,250
2311	3-9012-02	ペンチ 1050-175	3,250	3,450
2311	3-9012-03	ペンチ 1050-200	3,650	3,850
2311	3-9012-04	ペンチ 1050-250	10,950	11,500
2312	3-9009-01	ピンセットブライヤー 303-150	2,050	2,300
2312	3-9009-02	ピンセットブライヤー 303T-150	2,050	2,300
2314	61-3988-83	8701-150 ポンプブライヤー	4,600	5,200
2314	61-3988-88	8701-250SB ポンプブライヤー	4,900	5,600
2314	61-3988-72	8603-125 ブライヤーレンチ	8,700	9,300
2314	61-3988-73	8603-150 ブライヤーレンチ	9,000	9,950
2314	61-3988-74	8603-180 ブライヤーレンチ	9,400	10,300
2314	61-3988-71	8603-250 ブライヤーレンチ	11,000	11,800
2314	61-3988-75	8603-300 ブライヤーレンチ	12,500	14,200
2316	3-9726-01	L型ホローレンチ HBL500	3,680	4,100
2316	3-9726-02	L型ホローレンチ HBL700	4,720	5,400
2316	3-9726-03	L型ホローレンチ HBL800	5,870	6,700
2316	3-9726-04	L型ホローレンチ HBL900	7,600	8,550
2316	3-9727-01	L型ホローレンチ HBL500S	4,000	4,600
2316	3-9727-02	L型ホローレンチ HBL700S	5,300	6,100
2316	3-9727-03	L型ホローレンチ HBL800S	6,600	7,500
2316	3-9727-04	L型ホローレンチ HBL900S	8,500	9,500
2323	1-9902-11	ゴム切りハサミ 210mm直刃	7,600	8,400
2323	1-9902-12	ゴム切りハサミ 240mm直刃	9,000	10,000
2325	3-9755-01	ハンディーエンド管カッター HPC-27	7,200	7,560
2325	3-9755-02	ハンディーエンド管カッター HPC-42	8,450	8,870
2325	3-9755-11	HPC-27K用替刃	1,250	1,330
2325	3-9755-12	HPC-42K用替刃	1,650	1,750
2337	3-9008-02	布製工具ケース FTC2-MIG	2,150	2,350
2337	3-9008-04	布製工具ケース FTC2-LIG	2,850	3,050
2337	3-9008-06	布製工具ケース FTC2-2LIG	3,750	4,150
2341	3-7128-01	分子モデルシステム 入門セット	6,500	6,200
2341	3-6914-01	DNAモデルシステムminiDNA12	6,300	6,000
2341	3-6914-02	DNAモデルシステムminiDNA22	11,000	10,000
2341	3-9227-01	電子軌道模型 8種	7,600	7,850
2341	3-9227-02	電子軌道模型 14種	11,000	11,500
2341	3-9227-03	電子軌道模型 4種	13,000	13,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2341	3-9227-04	電子軌道模型 s軌道模型	14,500	13,500
2341	3-9227-05	電子軌道模型 p軌道模型 3個セット	59,500	55,000
2341	3-9227-06	電子軌道模型 d軌道模型 5個セット	131,000	110,000
2341	3-9227-07	電子軌道模型 f軌道模型 7個セット	234,000	203,000
2347	61-0592-49	測量野帳レベルブックセーY1	200	210
2347	61-0592-51	測量野帳トランシットセーY2	200	210
2347	61-0592-53	測量野帳スケッチ セーY3	200	210
2347	61-0592-50	測量野帳レベルブック(防水タイプ)	460	470
2362	61-6175-22	77030 伸縮図面ケース A 7段式	2,100	2,850
2365	61-0627-90	ホワイトボード用イレーザ大RA-11NB	550	580
2365	61-0627-91	ホワイトボード用イレーザ大RA11NDM	550	580
2365	61-0627-92	ホワイトボード用イレーザ中RA-12NB	450	480
2365	61-0627-93	ホワイトボード用イレーザ中RA12NDM	450	480
2374	1-9320-01	研究用ノート ノーLB208SN	1,550	1,630
2374	1-9320-02	研究用ノート ノーLB208HS A4	3,100	3,260
2374	1-9320-03	研究用ノート ノーLB4SN B5	830	880
2383	61-0574-33	キャンパスノートA4 30枚A罫3冊	870	930
2383	61-0575-13	キャンパス6号30枚3冊組ノ-3ANX3	480	510
2383	61-0575-14	キャンパス6号30枚5冊組ノ-3ANX5	800	850
2383	61-0575-12	キャンパス6号30枚ノ-3ANX10	1,600	1,700
2383	61-0574-35	キャンパスノートA4 30枚B罫3冊	870	930
2383	61-0574-51	キャンパスノート A6 48枚 3冊組	330	360
2383	61-0575-17	キャンパス6号30枚3冊組ノ-3BNX3	480	510
2383	61-0575-18	キャンパス6号30枚5冊組ノ-3BNX5	800	850
2383	61-0575-16	キャンパス6号30枚10冊ノ3BNX10	1,600	1,700
2383	7-5160-01	用箋挟B ヨハ-28 A4縦	440	470
2383	7-5160-02	用箋挟B ヨハ-23 A4横	440	470
2383	7-5161-01	用箋挟B ヨハ-25 B5縦	420	450
2383	7-5161-02	用箋挟B ヨハ-20 B5横	420	450
2383	7-5162-01	用箋挟B ヨハ-48 A3縦	700	740
2383	7-5162-02	用箋挟B ヨハ-43 A3横	700	740
2383	7-5163-01	用箋挟B ヨハ-29 B4縦	580	610
2383	7-5163-02	用箋挟B ヨハ-24 B4横	580	610
2383	7-5164-01	用箋挟B ヨハ-26N A5縦	370	390
2383	7-5164-02	用箋挟B ヨハ-21N A5横	370	390
2383	7-5165-01	用箋挟B ヨハ-27N B6縦	330	350
2383	7-5165-02	用箋挟B ヨハ-22N B6横	330	350
2384	7-5185-01	フラットファイルV フーV10B 青	90	100
2384	7-5185-02	フラットファイルV フーV10CB	90	100
2384	7-5185-03	フラットファイルV フーV10G 緑	90	100
2384	7-5185-04	フラットファイルV フーV10M 灰	90	100
2384	7-5185-05	フラットファイルV フーV10P 桃	90	100
2384	7-5185-06	フラットファイルV フーV10V 紫	90	100
2384	7-5185-07	フラットファイルV フーV10Y 黄	90	100
2384	7-5186-01	フラットファイルV フーV11B 青	80	90
2384	7-5186-02	フラットファイルV フーV11CB	80	90
2384	7-5186-03	フラットファイルV フーV11G 緑	80	90
2384	7-5186-04	フラットファイルV フーV11M 灰	80	90
2384	7-5186-05	フラットファイルV フーV11P 桃	80	90
2384	7-5186-06	フラットファイルV フーV11V 紫	80	90
2384	7-5186-07	フラットファイルV フーV11Y 黄	80	90
2384	7-5187-01	フラットファイルV フーV12B 青	80	90
2384	7-5187-03	フラットファイルV フーV12G 緑	80	90
2384	7-5187-05	フラットファイルV フーV12P 桃	80	90
2384	7-5187-07	フラットファイルV フーV12Y 黄	80	90
2384	7-5188-01	フラットファイルV フーV13B 青	80	90
2384	7-5188-03	フラットファイルV フーV13G 緑	80	90
2385	7-5202-01	ふせん K2メ-7575Y 正方形タイプ	930	950
2385	7-5202-02	ふせん K2メ-7575 正方形タイプ	930	950
2385	7-5203-01	ふせん K2メ-7550Y ノートタイプ	836	860
2385	7-5203-02	ふせん K2メ-7550 ノートタイプ	836	860
2385	7-5204-01	ふせん K2メ-7525Y レギュラー	855	880
2385	7-5204-02	ふせん K2メ-7525 レギュラー	855	880
2385	7-5205-01	ふせん K2メ-7512Y ハーフ	1,349	1,390
2385	7-5205-02	ふせん K2メ-7512 ハーフ	1,349	1,390
2385	7-5206-01	ふせん K2メ-75125Y 大型ノート	667	690
2385	7-5207-01	ふせん K2メ-5015Y ミニサイズ	1,349	1,390
2385	7-5207-02	ふせん K2メ-5015 ミニサイズ	1,349	1,390
2385	7-5208-01	ふせん K2メ-3850Y ミニノート	930	950
2385	7-5208-02	ふせん K2メ-3850 ミニノート	930	950
2385	1-9902-11	ゴム切りハサミ 210mm直刃	7,600	8,400
2385	1-9902-12	ゴム切りハサミ 240mm直刃	9,000	10,000
2385	61-9100-60	PN-G17B パンチハンディ 青	750	820
2385	61-9100-61	PN-G17R パンチハンディ 赤	750	820
2385	61-9100-62	PN-G17W パンチハンディ 白	750	820

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2386	61-0724-27	オフィスクリナー ウェットタイプ	1,650	1,820
2386	61-0724-29	オフィスクリナー・ウェット・詰め替え	1,050	1,160
2387	7-2787-01	アズワンのコビー用紙 A4	1,540	1,700
2390	3-7434-01	コップ・湯呑み HW-8SSV	1,500	1,600
2390	3-7434-04	コップ・湯呑み HU-0830	1,000	1,200
2399	2-9952-11	スポーツエアコンSS-25-EH-1	96,400	97,400
2399	2-9952-12	業務用スポットエアコンSS-25EH-3	110,600	111,800
2399	2-9952-13	スポーツエアコンSS-25-DH-1	112,600	113,800
2399	2-9952-14	業務用スポットエアコンSS-25DH-3	125,800	127,100
2425	3-8028-01	全自動洗浄機 PG8583	1,650,000	1,820,000
2425	3-8028-02	全自動洗浄機 PG8583CD	2,580,000	2,840,000
2432	8-4517-02	次亜塩素酸ナトリウム製剤20kg	5,580	6,000
2433	2-9270-01	クリナー30	1,920	2,360
2434	3-9737-01	ノンリンスしみとりEX N/S EX	1,860	1,980
2437	2-3817-01	涼しいの何でか? 3.7L	9,400	10,300
2437	2-3817-02	涼しいの何でか? 16L	31,000	34,200
2450	6-8135-01	ワイヤー直柄型 2行	290	400
2450	6-8135-02	ワイヤー直柄型 3行	310	430
2450	6-8135-03	ワイヤー直柄型 4行	400	530
2450	6-8135-05	ワイヤーブラシ小判 6行	530	740
2457	3-1641-01	パワーパッドNo. 3008	220	250
2457	3-9732-01	ブルーパッド 99 PRO	300	320
2457	3-9734-01	パープルパワーパッド 2003	330	350
2457	2-7505-01	スコッチライト No. 96	230	250
2457	2-7504-01	スコッチライト No. 3005青	380	410
2457	3-9732-01	ブルーパッド付きスポンジ B/P 黄	270	280
2457	3-9732-02	ブルーパッド付きスポンジ B/P 桃	270	280
2457	3-9732-03	ブルーパッド付きスポンジ B/P 青	270	280
2457	3-9731-01	ライトクリーニングたわし L/CL S黄	270	280
2457	3-9731-02	ライトクリーニングたわし L/CL S桃	270	280
2457	3-9731-03	ライトクリーニングたわし L/CL S青	270	280
2457	3-9731-04	ライトクリーニングたわし L/CL L黄	350	370
2457	3-9731-05	ライトクリーニングたわし L/CL L桃	350	370
2457	3-9731-06	ライトクリーニングたわし L/CL L青	350	370
2458	3-9735-01	ネットスポンジ 9400 YEL	310	330
2458	3-9735-02	ネットスポンジ 9400 PIN	310	330
2458	3-9735-03	ネットスポンジ 9400 BLU	310	330
2458	3-9735-04	ネットスポンジ 9400 GRE	310	330
2458	3-9736-01	高耐久ネットスポンジ 9300黄 10P	3,900	4,100
2458	3-9736-02	高耐久ネットスポンジ 9300桃 10P	3,900	4,100
2458	3-9736-03	高耐久ネットスポンジ 9300青 10P	3,900	4,100
2458	3-9736-04	高耐久ネットスポンジ 9300緑 10P	3,900	4,100
2458	3-1642-01	ネットスポンジNo. 9300黄 10個	4,500	4,730
2458	3-1642-02	ネットスポンジNo. 9300ピンク10個	4,500	4,730
2458	3-1642-03	ネットスポンジNo. 9300青 10個	4,500	4,730
2458	3-1642-04	ネットスポンジNo. 9300緑 10個	4,500	4,730
2462	4-579-01	ワイヤーバスケット クローム S	1,200	1,320
2462	4-579-02	ワイヤーバスケット クローム M	1,650	1,820
2462	4-579-03	ワイヤーバスケット クローム L	2,100	2,300
2462	4-107-01	ステン角アミバット 浅10枚取	1,800	1,980
2462	4-107-02	ステン角アミバット 浅12枚取	1,680	1,830
2462	4-106-01	ステン角アミバット 深10枚取	3,000	3,300
2462	4-106-02	ステン角アミバット 深12枚取	2,760	3,040
2464	3-6190-01	小物洗浄バスケット 803-756	1,200	2,300
2476	4-148-01	万能アイデアル乾燥台 1組(組立式)	36,700	38,500
2478	3-113-01	乾燥用ラック P20302	12,000	14,000
2479	3-8173-01	卓上乾燥ラック 9003356	42,000	40,000
2491	1-1598-01	サニスペック滅菌バッグ SP-2838	2,500	2,600
2496	3-7097-01	廃棄バッグ E706.1 ボックス入	3,300	3,800
2496	3-7097-02	廃棄バッグ H736.1 ロールタイプ	6,500	7,600
2496	3-7097-11	廃棄バッグH508.1ワイヤーフレーム	3,800	4,400
2496	3-7097-12	バッグE705.1ワイヤーフレームセット	6,400	7,400
2504	7-5623-11	電動バキュームクリーナーJX-3030	141,000	157,000
2504	7-5623-03	バキュームクリーナーJX4530 100V	226,000	234,000
2504	7-5623-06	電動バキュームクリーナー JX-6005	239,000	277,000
2504	7-5623-07	電動バキュームクリーナー JX-6010	326,000	347,000
2504	1-4979-01	バキュームクリーナー Sp-1510	80,000	112,000
2505	7-4037-33	ニューマティッククリーナー HVR-160	82,600	89,500
2505	7-4037-02	ニューマティッククリーナー CVC-370	79,700	86,500
2512	8-9385-01	イージートラップダスター	1,500	1,650
2513	2-7257-13	FXモップCL363-1240エコラゲ	3,500	3,800
2514	7-5017-01	ダスターキットセットSサイズ	9,920	10,420
2514	7-5017-02	ダスターキットセットMサイズ	10,530	11,100
2514	7-5017-03	ダスターキットセットLサイズ	12,710	13,350
2514	7-5017-11	ダスターキットS用ダスタークロス50枚入	2,330	2,450

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2514	7-5017-12	ダスターキットM用ダスタークロス50枚入	3,300	3,450
2514	7-5017-13	ダスターキットL用ダスタークロス	4,660	4,900
2514	7-5017-14	ダスタークロス S用(エキストラ)	3,750	3,930
2514	7-5017-15	ダスタークロス M用(エキストラ)	5,050	5,320
2514	7-5017-16	ダスタークロス L用(エキストラ)	7,250	7,630
2514	1-9628-02	ベルクリンモップ MFM-L	13,300	13,700
2514	1-9628-11	MFM-S用交換スポンジSM-SK 1入	1,180	1,260
2514	1-9628-12	MFM-L用交換スポンジSM-LK 1入	1,800	1,880
2514	7-3280-01	ディスポーザブルモップセット(モップS)	15,080	15,900
2514	7-3280-02	ディスポーザブルモップセット(モップM)	15,730	16,520
2514	7-3280-03	水がでるモップM	12,000	13,200
2514	7-3280-21	ディスポーザブルモップ S	1,500	1,580
2514	7-3280-22	ディスポーザブル専用モップ M	2,100	2,200
2519	3-8369-02	角バケツ フタ付き	2,800	2,500
2533	7-5633-01	水・油取りマット 900×600ブルー	3,600	3,800
2533	7-5633-02	水・油取りマット 900×600グレー	3,600	3,800
2533	7-5633-03	水・油取りマット 900×1500ブルー	8,800	9,300
2533	7-5633-04	水・油取りマット 900×1500グレー	8,800	9,300
2533	7-4042-01	油とりマット 60C	71,050	74,660
2533	7-3001-02	油とりマット 120C	42,740	44,900
2533	7-3001-03	油とりマット M-RGC36100E	53,370	56,050
2534	1-7229-01	カーペットマット N4 GRA 600D	6,300	6,600
2534	1-7229-02	カーペットマット N4 GRA1500D	16,000	16,800
2534	1-9321-02	テラレインマット MR-Q27-1401	8,650	10,300
2547	8-3051-03	フェイスマスク透明バイザー付EH201	6,300	5,800
2551	3-6082-01	使い捨て式防じんマスク4201DS2 S	3,600	3,900
2551	3-6082-02	使い捨て式防じんマスク4200DS2 M	3,600	3,900
2551	3-6082-03	使い捨て式防じんマスク4200 小分けM	930	1,000
2552	3-6081-01	使い捨て式防じんマスク4601DS2 S	4,500	5,000
2552	3-6081-02	使い捨て式防じんマスク4600DS2 M	4,500	5,000
2552	3-6081-03	使い捨て式防じんマスク4600 小分けM	1,200	1,290
2554	3-6080-01	使い捨て式防じんマスク4800N95 M	8,300	8,530
2563	3-475-01	防じん・防汚両検定マスク TW02S S	2,470	2,870
2563	3-475-02	防じん・防汚両検定マスク TW02S M	2,470	2,870
2563	3-475-03	防じん・防汚両検定マスク TW02S L	2,470	2,870
2583	2-9534-01	保護ゴーグル1653701JP	2,100	2,250
2598	3-7121-05	安全保護用具保管ケース MIDI-5	6,500	6,200
2598	3-7121-06	安全保護用具保管ケース MIDI-6	7,500	7,200
2598	3-7121-07	安全保護用具保管ケース MIDI-7	6,500	6,200
2598	3-7121-08	安全保護用具保管ケース MIDI-8	7,500	7,200
2598	3-7121-09	安全保護用具保管ケース MIDI-9	6,500	6,200
2598	3-7121-10	安全保護用具保管ケース MIDI-10	7,500	7,200
2598	3-7121-11	安全保護用具保管ケース MIDI-11	6,500	6,200
2598	3-7121-12	安全保護用具保管ケース MIDI-12	7,500	7,200
2598	3-7122-02	安全保護用具保管ケース MAXI-2	8,400	8,000
2598	3-7122-03	安全保護用具保管ケース MAXI-3	8,400	8,000
2598	3-7122-04	安全保護用具保管ケース MAXI-4	8,400	8,000
2598	3-7122-05	安全保護用具保管ケース MAXI-5	8,400	8,000
2598	3-7122-06	安全保護用具保管ケース MAXI-6	8,400	8,000
2598	3-7122-07	安全保護用具保管ケース MAXI-7	8,400	8,000
2598	3-7122-08	安全保護用具保管ケース MAXI-8	8,400	8,000
2629	6-940-01	耐熱手袋 スタンダード	5,750	6,350
2629	6-941-01	耐熱手袋 ロングタイプ	6,100	6,750
2629	6-942-01	耐熱手袋 3本指タイプ	7,000	7,750
2629	6-943-01	耐熱手袋 5本指タイプ	7,500	8,300
2630	1-7432-01	耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ	11,000	12,200
2644	3-9852-03	SUSメッシュ手袋M 4660764	32,000	30,000
2644	3-9852-04	SUSメッシュ手袋L 4660765	32,000	30,000
2653	3-079-01	グリップ手袋 PA-8252 M	1,100	1,200
2653	3-079-02	グリップ手袋 PA-8253 L	1,100	1,200
2653	3-079-03	グリップ手袋 PA-8254 LL	1,100	1,200
2653	3-080-01	グリップ手袋 PA-9242	1,100	1,200
2653	3-080-02	グリップ手袋 PA-9243	1,100	1,200
2653	3-080-03	グリップ手袋 PA-9244	1,100	1,200
2653	3-081-01	グリップ手袋 PA-9212	1,100	1,200
2653	3-081-02	グリップ手袋 PA-9213	1,100	1,200
2653	3-081-03	グリップ手袋 PA-9214	1,100	1,200
2653	3-082-01	グリップ手袋 PA-9200 M	1,100	1,200
2653	3-082-02	グリップ手袋 PA-9200 L	1,100	1,200
2653	3-082-03	グリップ手袋 PA-9200 LL	1,100	1,200
2653	3-083-01	グリップ手袋 PA-9232	1,100	1,200
2653	3-083-02	グリップ手袋 PA-9233	1,100	1,200
2653	3-083-03	グリップ手袋 PA-9234	1,100	1,200
2659	1-6482-01	鹿皮手袋 婦人	4,800	5,600
2659	1-6482-02	鹿皮手袋 紳士	4,800	5,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2665	3-8655-01	グローブディスペンサー GB-001	7,600	8,400
2665	3-8655-02	グローブディスペンサー GB-003	12,500	13,800
2700	2-2258-01	異物混入防止腕カバーNF1033 M	25,000	28,000
2700	2-2258-02	異物混入防止腕カバーNF1033 L	25,000	28,000
2702	6-986-01	ディスポ靴カバー 徳用タイプ 100入	10,600	11,200
2716	3-6079-01	デュアルモード耳せん 6770	380	420
2718	3-6078-01	プレミアムイヤーマフ 6120	4,000	4,600
2718	3-6078-02	プレミアムイヤーマフ 6130	5,000	5,500
2738	3-5494-01	タッククロス 7910J	2,810	3,580
2741	61-3592-28	MAT154Aビッグマットミディアムウェイ	19,500	21,500
2742	62-4883-30	MAT45410P エコノミーマット	1,990	2,100
2742	61-3592-87	MAT403Aビッグ油専用エコノミーマット	21,500	23,600
2742	61-3592-92	MAT454 ビッグ油専用エコノミーマット	17,500	19,200
2742	61-3592-89	MAT423Aビッグ油専用エコノミーマット	26,000	28,600
2743	8-5654-01	オイルソープT-100Jロールタイプ	31,420	33,000
2743	8-5654-02	オイルソープT-151Jシートタイプ	8,560	9,000
2743	8-5654-03	オイルソープT-156Jシートタイプ	16,870	17,750
2743	6-7093-05	オイルソープ T-4 12本/箱	28,070	29,500
2743	6-7093-06	オイルソープ T-30 16個/箱	20,330	21,400
2743	8-5672-01	フォルデッド P-FL550DD	15,250	16,000
2745	2-985-03	緊急液体吸収キットCSK6E	19,800	22,000
2746	8-1082-01	ラボスピルキット 一式	31,500	32,700
2746	8-1082-07	ケミカルスピルバックSRP-CHEM	18,830	19,800
2746	8-1082-02	ラボスピルキットP110シート200枚入	50,880	53,450
2746	8-1082-03	ラボスピルキットP200ブーム 12本入	50,820	53,350
2746	8-1082-04	ラボスピルキットP300ブーム 16個入	38,130	40,050
2746	8-5673-01	フォルデッド C-FL550DD	19,070	20,050
2746	1-7259-01	液体吸収材 JSK3020P	39,200	47,200
2746	1-7259-11	オイルスピルキット詰め替えセット	15,200	18,000
2746	1-7260-01	液体吸収材 JSK3020	48,800	58,500
2746	1-7260-11	ケミカルスピルキット詰め替えセット	27,800	33,400
2747	1-1319-01	廃油処理ボックス 2L用	600	650
2747	1-1319-02	廃油処理ボックス 5L用	850	900
2749	2-9198-01	ボンベスタンドKS1500-1	21,000	24,000
2749	2-9198-02	ボンベスタンドKS1500-2	25,000	29,000
2749	2-9198-03	ボンベスタンドKS1500-3	28,000	33,000
2749	2-9198-04	ボンベスタンドKS1500-4	39,000	45,000
2749	2-9198-05	ボンベスタンドKS1500-5	42,000	50,000
2749	2-9199-01	ボンベスタンドKS-7-1	25,200	28,000
2749	2-9199-02	ボンベスタンドKS-7-2	36,000	39,000
2749	2-9199-03	ボンベスタンドKS-7-3	42,000	46,000
2771	1-7434-01	レスキューブランケット KA-500	39,000	48,000
2781	3-6836-01	災害避難用フード PARAT4730	22,000	22,400
2781	3-6836-03	災害避難用フード PARAT7530	24,000	24,500
2805	7-3609-01	ナビ凝固剤HBVC-25	3,600	3,300
2810	8-5220-01	ベッド HP-B100F1標準タイプ	55,100	56,800
2812	0-5761-01	衝立(抗菌タイプ)CN-900 ブルー	20,000	20,700
2812	0-5761-02	衝立(抗菌タイプ)CN-900 クリーム	20,000	20,700
2812	0-5762-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 ブルー	33,000	33,700
2812	0-5762-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1800クリーム	33,000	33,700
2812	0-5763-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 ブルー	45,000	46,900
2812	0-5763-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1845クリーム	45,000	46,900
2812	0-5764-01	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 ブルー	48,000	48,600
2812	0-5764-02	衝立(抗菌タイプ)CN-2700クリーム	48,000	48,600
2812	0-5765-01	衝立(抗菌タイプ)CN-860 ブルー	19,000	19,500
2812	0-5765-02	衝立(抗菌タイプ)CN-860 クリーム	19,000	19,500
2813	8-7059-01	デスク HP-DDIS1675LSM10	98,200	101,000
2813	8-7059-02	デスク HP-DDIS1675RSM10	98,200	101,000
2813	8-7059-15	デスクHPA-DBT20SPA	26,000	26,800
2813	8-7059-16	デスクHPV-DDIS14SSAW	49,200	50,700
2813	8-7059-19	診察デスクHPV-DDIS14WSAW	72,200	74,400
2813	8-7059-17	デスク HP-DHT546LSAWM10	87,800	90,400
2813	8-7059-18	デスク HP-DHT546RSAWM10	87,800	90,400
2816	0-9542-01	担架(二つ折り) MT-1	16,000	16,800
2816	0-9542-02	担架(二つ折り) MT-2	23,000	23,500
2816	0-9542-03	担架(二つ折り) MT-3	19,000	20,500
2816	0-9542-04	担架(二つ折り) MT-4	26,000	26,800
2816	0-9542-05	担架(二つ折り) 取手伸縮 MT-5	22,000	23,800
2816	0-9542-06	担架(二つ折り) 取手伸縮 MT-6	27,000	28,800
2816	0-9542-07	担架(二つ折り) MT-7	25,000	27,500
2816	0-9542-08	担架(二つ折り) MT-8	31,000	32,500
2816	0-9543-01	担架(四つ折り) MT-9	22,000	22,800
2816	0-9543-02	担架(四つ折り) MT-10	27,000	28,000
2816	0-9543-03	担架(四つ折り) MT-11	25,000	26,800
2816	0-9543-04	担架(四つ折り) MT-12	31,000	32,500

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
2816	0-9543-05	担架 (四つ折り) 取手伸縮 MT-13	27,000	28,000
2816	0-9543-06	担架 (四つ折り) 取手伸縮 MT-14	33,000	33,800
2816	0-9543-07	担架 (四つ折り) MT-15	30,000	31,500
2816	0-9543-08	担架 (四つ折り) MT-16	35,000	36,000
2816	0-9544-01	担架 (脚なし) MT-18	15,000	15,800
2816	0-9544-02	担架 (脚なし) MT-19	21,000	21,800
2818	8-5780-11	水銀レス血圧計 KM-380II WC	9,000	10,300
2818	8-5780-12	水銀レス血圧計 KM-380II MC	9,000	10,300
2818	8-5780-21	水銀レス血圧計KM-382II WCスタンド	21,000	22,200
2818	8-5780-22	水銀レス血圧計KM-382II NCスタンド	21,000	22,200
2818	8-5780-23	水銀レス血圧計KM-382II 本体のみWC	13,500	14,600
2818	8-5780-24	水銀レス血圧計KM-382II 本体のみNC	13,500	14,600
2827	7-4355-01	眼科剪刀IRS115	2,400	1,800
2827	7-4355-02	眼科剪刀IRC115	2,400	1,800
2867	1-9078-12	アンビエントモニタ SEM-1150	98,000	105,000
2881	1-6636-01	クリーンルームコンビニワゴンWC-3-P	24,500	26,200
2881	1-6636-02	クリーンルームコンビニワゴンWC-4-P	28,000	29,800
2881	1-6636-03	クリーンルームコンビニワゴンWCP-3P	38,500	40,900
2881	1-6636-04	クリーンルームコンビニワゴンWCP-4P	42,000	44,500
2888	7-172-32	キャリングボックス1K型	14,800	15,100
2888	7-172-33	キャリングボックス2K型	20,200	20,500
2889	1-5784-04	クリンチェア AMI-33-CC	62,800	69,000
2891	62-1630-80	O7200静電気拡散性対策チェアカバー	10,000	10,300
2891	62-1630-43	O7201 静電気導電性イスカバー	11,300	11,600
2891	3-9272-01	台車用アース 引きずりタイプ 14000	1,700	1,770
2893	2-818-01	ピオラモガンマ照射済ウェアVGW-01S	33,800	35,500
2893	2-818-02	ピオラモガンマ照射済ウェアVGW-02M	33,800	35,500
2893	2-818-03	ピオラモガンマ照射済ウェアVGW-03L	33,800	35,500
2893	2-818-04	ピオラモガンマ照射済ウェアVGW-04XL	33,800	35,500
2917	3-9916-01	静電対策ネームカードホルダー 35011	240	250
2919	2-2897-01	クリーンブーツFS663C 25.0cm	9,810	10,250
2919	2-2897-02	クリーンブーツFS663C 25.0cm	9,810	10,250
2919	2-2897-03	クリーンブーツFS663C 26.0cm	9,810	10,250
2919	2-2897-04	クリーンブーツFS663C 27.0cm	9,810	10,250
2919	1-1657-01	クリーンブーツ長 FS664C 24.0	15,660	16,360
2919	1-1657-02	クリーンブーツ長 FS664C 24.5	15,660	16,360
2919	1-1657-03	クリーンブーツ長 FS664C 25.0	15,660	16,360
2919	1-1657-04	クリーンブーツ長 FS664C 25.5	15,660	16,360
2919	1-1657-05	クリーンブーツ長 FS664C 26.0	15,660	16,360
2919	1-1657-06	クリーンブーツ長 FS664C 26.5	15,660	16,360
2919	1-1657-07	クリーンブーツ長 FS664C 27.0	15,660	16,360
2919	1-1657-08	クリーンブーツ長 FS664C 28.0	15,660	16,360
2921	1-2099-01	クリーンブーツ短 FS665C 24.0	13,780	14,400
2921	1-2099-02	クリーンブーツ短 FS665C 24.5	13,780	14,400
2921	1-2099-03	クリーンブーツ短 FS665C 25.0	13,780	14,400
2921	1-2099-04	クリーンブーツ短 FS665C 25.5	13,780	14,400
2921	1-2099-05	クリーンブーツ短 FS665C 26.0	13,780	14,400
2921	1-2099-06	クリーンブーツ短 FS665C 26.5	13,780	14,400
2921	1-2099-07	クリーンブーツ短 FS665C 27.0	13,780	14,400
2921	1-2099-08	クリーンブーツ短 FS665C 28.0	13,780	14,400
2921	2-2896-01	ショートブーツFS662C 24.0cm	8,040	8,400
2921	2-2896-02	ショートブーツFS662C 25.0cm	8,040	8,400
2921	2-2896-03	ショートブーツFS662C 26.0cm	8,040	8,400
2921	2-2896-04	ショートブーツFS662C 27.0cm	8,040	8,400
2957	9-3062-01	ペルクリン E-2 5枚入	2,000	2,250
2957	9-3062-02	ペルクリン D-2 5枚入	3,000	3,250
2957	1-7437-02	テクノボラスシート S-101C	38,000	48,000
2972	1-6311-31	ダストバック 107418525	1,500	2,860
2973	1-7574-01	HEPAフィルター掃除機35857	79,060	80,700
2980	7-110-01	ソールマット 大	26,460	29,200
2980	7-110-02	ソールマット 小	22,060	24,350
2985	3-6193-01	静電対策テープディスペンサ470-635	14,800	16,000
2985	3-6193-02	静電対策テープディスペンサ142-163	16,600	19,000
2985	3-6193-03	静電対策テープディスペンサ424-843	19,400	22,600
2995	2-4905-01	ピオラモねじロバイアル SCC5ml	6,050	6,450
2995	2-4905-02	ピオラモねじロバイアル SCC10ml	7,200	7,800
2995	2-4905-03	ピオラモねじロバイアル SCC15ml	4,500	4,850
2995	2-4905-04	ピオラモねじロバイアル SCC20ml	4,850	5,150
2995	2-4905-05	ピオラモねじロバイアル SCC25ml	5,300	5,600
2995	2-4905-06	ピオラモねじロバイアル SCC30ml	5,750	6,200
2995	2-4905-07	ピオラモねじロバイアル SCC50ml	7,700	8,150
3003	1-5279-12	イオナイザー-975-RW0-010	132,000	134,700
3003	1-5279-21	イオナイザー-973-RW0-010	122,000	124,500
3016	1-5278-01	シューズ・リストストラップテスター-747	202,130	280,000
3017	3-9361-01	静電アースコード 3043S	1,540	1,570

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3017	3-9361-02	静電アースコード 3043	1,800	1,840
3017	3-9361-03	静電アースコード 3040	2,300	2,350
3018	3-9278-01	接置器具 3042	5,100	5,260
3018	3-9278-02	接置器具 3047	8,000	8,200
3021	3-6396-01	ノンパウダー指サックカットタイプL	6,900	6,000
3021	3-6396-02	ノンパウダー指サックカットタイプM	6,900	6,000
3021	3-6396-03	ノンパウダー指サックカットタイプS	6,900	6,000
3021	3-6388-02	ニトリルノンパウダー指サック Sサイズ	7,600	6,900
3021	3-6388-01	ニトリルノンパウダー指サック Mサイズ	7,600	6,900
3035	2-2680-01	静電気シールドバッグ 4×6	4,800	4,880
3035	2-2680-02	静電気シールドバッグ 10×12	16,000	16,300
3035	2-2680-03	静電気シールドバッグ 12×18	24,000	24,400
3035	2-2680-04	静電気シールドバッグ 8×12	6,270	6,400
3035	2-2680-05	静電袋SCS2000防湿バッグ11×15	8,160	8,320
3036	3-6920-05	ESDシールドバッグ 295ST1068	3,620	4,300
3036	3-6921-02	ESDシールドバッグ 295ST035	3,750	4,400
3036	3-6921-05	ESDシールドバッグ 295ST068	6,100	7,300
3036	3-6921-08	ESDシールドバッグ 295ST812	10,800	13,000
3042	3-6191-01	静電対策ツールボックス 480-650	15,500	18,900
3051	3-6192-01	静電除去洗浄瓶 121-831	2,700	4,000
3051	3-6192-02	静電除去洗浄瓶 451-318	2,700	4,000
3051	3-6192-03	静電除去洗浄瓶 425-485	3,300	4,400
3051	3-6192-04	静電除去洗浄瓶 425-486	4,100	6,000
3054	3-6324-11	ESDバスケット専用ゴミ袋106PRO76	11,000	18,000
3054	3-9148-01	大容量導電ペール	9,800	12,000
3055	1-8180-02	導電チェア TSW-EH6R	57,200	63,000
3056	1-6524-01	導電チェア TE-EL6L	51,600	56,800
3070	1-9708-21	真空ピンセット TV-1000	47,300	47,800
3070	1-9709-01	真空ピンセット V3200	43,800	48,000
3074	7-594-20	チップ T75010VES	24,700	28,300
3074	7-594-23	チップT75028VES	35,200	38,400
3075	1-9707-11	先端チップスタンド VTH-16	8,100	11,500
3075	1-9707-12	専用スタンド VBM-3	9,300	10,000
3088	7-166-08	オールセラミックピンセット8501	7,260	8,500
3088	7-166-09	オールセラミックピンセット8501-F	7,260	8,500
3088	7-166-10	オールセラミックピンセット8501-GG	9,300	11,000
3088	7-166-11	オールセラミックピンセット8507	9,920	11,600
3090	1-1362-01	PTFEトンダ H912-02	7,500	9,080
3093	1-8885-11	カプラ接続用ソケット TS-4NR	940	990
3094	1-5671-01	ガスフィルターガン WGGB01K AG	25,300	26,000
3094	1-5671-02	フィルター WGFG01KL5 5本入	17,500	18,000
3094	1-5671-11	スパイラルチューブ XX671000T	13,500	14,000
3100	8-523-01	ダストクリーナー KI-1500S	13,900	16,300
3100	8-523-03	ダストクリーナー KI-1500N	13,900	16,300
3100	8-523-06	ダストクリーナー交換用ボンベN2ガス5本	7,500	8,510
3107	4-338-01	カウンタ H7EC-N	4,650	4,950
3107	4-338-02	カウンタ H7EC-N-B	4,650	5,250
3107	4-338-03	カウンタ H7EC-NV	5,600	6,300
3107	4-338-05	カウンタ H7EC-NFV	6,250	6,950
3107	4-338-09	カウンタ H7ET-N	5,950	6,200
3107	4-338-10	カウンタ H7ET-N-B	6,050	6,350
3107	4-338-11	カウンタ H7ET-NV	6,900	7,800
3107	4-338-13	カウンタ H7ET-NFV	7,250	8,150
3107	4-338-14	カウンタ H7ET-NFV-B	7,250	8,150
3107	4-338-15	カウンタ H7ET-N1	6,200	6,900
3109	4-501-01	リレー MY2 AC100/110	940	1,050
3109	4-501-02	リレー MY2 AC200/220	940	1,050
3109	4-501-03	リレー MY2 DC24	940	1,050
3109	4-501-04	リレー MY2N AC100/110	1,200	1,350
3109	4-501-05	リレー MY2N AC200/220	1,200	1,350
3109	4-501-06	リレー MY2N-D2 DC24	1,550	1,750
3109	4-508-01	リレー MY4 AC100/110	1,050	1,200
3109	4-508-02	リレー MY4 AC200/220	1,050	1,200
3109	4-508-03	リレー MY4 DC24	1,050	1,200
3109	4-508-04	リレー MY4N AC100/110	1,300	1,500
3109	4-508-05	リレー MY4N AC200/220	1,300	1,500
3109	4-508-06	リレー MY4N DC24	1,450	1,650
3109	4-508-07	リレー MY4N-D2DC24	1,700	1,900
3110	3-968-01	サーキットプロテクタ NRF110 1A	1,470	1,730
3110	3-968-02	サーキットプロテクタ NRF110 2A	1,470	1,730
3110	3-968-03	サーキットプロテクタ NRF110 3A	1,470	1,730
3110	3-968-04	サーキットプロテクタ NRF110 5A	1,470	1,730
3110	3-968-05	サーキットプロテクタNRF110 10A	1,470	1,730
3110	3-968-06	サーキットプロテクタNRF110 15A	1,470	1,730
3113	62-6239-53	ALFN22211DNA 照光スイッチ	3,100	3,200

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3113	62-6239-54	ALFN22211DNG 照光スイッチ	3,100	3,200
3113	62-6239-55	ALFN22211DNR 照光スイッチ	3,100	3,200
3113	62-6239-57	ALFN22211DNY 照光スイッチ	3,100	3,200
3113	62-3836-01	ABN101B 平形押ボタンスイッチ	850	870
3113	62-3836-02	ABN101G 平形押ボタンスイッチ	850	870
3113	62-3836-03	ABN101R 平形押ボタンスイッチ	850	870
3113	62-3836-04	ABN110B 平形押ボタンスイッチ	850	870
3113	62-3836-05	ABN110G 平形押ボタンスイッチ	850	870
3113	62-3836-06	ABN110R 平形押ボタンスイッチ	850	870
3113	62-3836-07	ABN111B 平形押ボタンスイッチ	1,250	1,290
3113	62-3836-08	ABN111G 平形押ボタンスイッチ	1,250	1,290
3113	62-3836-09	ABN111R 平形押ボタンスイッチ	1,250	1,290
3114	62-3836-10	ASN320N セレクタスイッチ	1,500	1,540
3114	62-3836-11	ASN210N セレクタスイッチ	1,100	1,140
3114	62-3836-12	ASN211N セレクタスイッチ	1,500	1,540
3114	62-3836-13	ASN220N セレクタスイッチ	1,500	1,540
3115	3-9658-01	ミニスイッチ MS-11 6M	5,600	6,550
3115	3-9658-02	ミニスイッチ MS-11 13M	7,300	8,900
3115	3-9658-03	ミニスイッチ MS-11 20M	8,500	10,400
3116	4-413-01	パイロットライト APN126DNA	2,200	2,300
3116	4-413-02	パイロットライト APN126DNG	2,200	2,300
3116	4-413-03	パイロットライト APN126DNR	2,200	2,300
3116	4-413-04	パイロットライト APN126DNPW	2,350	2,300
3116	4-413-05	パイロットライト APN126DNY	2,200	2,300
3116	4-414-01	パイロットライト APN116DNA	2,200	2,300
3116	4-414-02	パイロットライト APN116DNG	2,200	2,300
3116	4-414-03	パイロットライト APN116DNR	2,200	2,300
3116	4-414-04	パイロットライト APN116DNPW	2,350	2,300
3116	4-414-05	パイロットライト APN116DNY	2,200	2,300
3116	4-415-01	パイロットライト APN122DNA	1,300	1,400
3116	4-415-02	パイロットライト APN122DNG	1,300	1,400
3116	4-415-03	パイロットライト APN122DNR	1,300	1,400
3116	4-415-04	パイロットライト APN122DNPW	1,450	1,400
3116	4-415-05	パイロットライト APN122DNY	1,300	1,400
3132	8-046-01	SKバインダー(普及型) SKB-1M	750	830
3132	8-046-02	SKバインダー(普及型) SKB-2M	1,300	1,430
3132	8-046-03	SKバインダー(普及型) SKB-3M	1,600	1,780
3132	61-2243-59	BCT127 ステンレスケーブルタイ	8,250	8,900
3132	61-2243-60	BCT152 ステンレスケーブルタイ	8,910	9,600
3132	61-2243-61	BCT201 ステンレスケーブルタイ	10,230	11,000
3132	61-2243-62	BCT266 ステンレスケーブルタイ	10,780	11,500
3132	61-2243-63	BCT300 ステンレスケーブルタイ	11,000	11,800
3132	61-2243-64	BCT362 ステンレスケーブルタイ	12,430	13,400
3132	61-2243-65	BCT521 ステンレスケーブルタイ	17,490	18,800
3132	61-2243-66	BCT679 ステンレスケーブルタイ	22,440	24,200
3132	61-2243-67	BCT838 ステンレスケーブルタイ	12,100	13,000
3132	61-2243-68	BCT127L ステンレスケーブルタイ	10,120	11,000
3132	61-2243-69	BCT152L ステンレスケーブルタイ	10,780	11,500
3132	61-2243-70	BCT201L ステンレスケーブルタイ	12,650	13,600
3132	61-2243-71	BCT266L ステンレスケーブルタイ	13,200	14,200
3132	61-2243-72	BCT300L ステンレスケーブルタイ	14,080	15,200
3132	61-2243-73	BCT362L ステンレスケーブルタイ	14,630	15,800
3132	61-2243-74	BCT521L ステンレスケーブルタイ	20,460	22,100
3132	61-2243-75	BCT679L ステンレスケーブルタイ	26,290	28,300
3132	61-2243-76	BCT838L ステンレスケーブルタイ	16,170	17,400
3141	62-3143-69	FN-M20JP 線名札 丸形φ20mm	800	1,160
3141	62-3143-70	FN-M25JP 線名札 丸形φ25mm	850	1,180
3141	62-3143-71	FN-M30JP 線名札 丸形φ30mm	950	1,400
3149	62-6239-50	PS5RVC24スイッチングパワー30W	5,570	6,130
3149	62-6239-51	PS5RVD24スイッチングパワー60W	8,760	9,640
3149	62-6239-52	PS5RVE24スイッチングパワー90W	11,350	12,500
3149	4-517-01	スイッチング電源 S8VS-01524	6,100	6,500
3149	4-517-02	スイッチング電源 S8VS-03024	7,400	7,900
3149	4-517-04	スイッチング電源 S8VS-12024	14,300	15,200
3153	62-8568-04	UM-310NH 電池BOX 3X1	350	130
3153	62-8568-05	UM-320NH 電池BOX 3X2	130	160
3153	62-8568-06	UM-340NH 電池BOX 3X4	160	200
3167	3-166-01	アンギュラ玉軸受 7200AW	840	870
3167	3-166-02	アンギュラ玉軸受 7201AW	850	880
3167	3-166-03	アンギュラ玉軸受 7202AW	980	1,010
3167	3-166-04	アンギュラ玉軸受 7203AW	1,020	1,050
3167	3-166-05	アンギュラ玉軸受 7204AW	1,150	1,190
3167	3-166-06	アンギュラ玉軸受 7205AW	1,280	1,320
3167	3-166-07	アンギュラ玉軸受 7206AW	1,420	1,460
3167	3-166-08	アンギュラ玉軸受 7207AW	1,600	1,650

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
3167	3-166-09	アンギュラ玉軸受 7208AW	2,100	2,160
3167	3-166-10	アンギュラ玉軸受 7209AW	2,300	2,370
3167	3-166-11	アンギュラ玉軸受 7210AW	2,650	2,730
3167	3-166-12	アンギュラ玉軸受 7211AW	3,100	3,200
3167	3-166-13	アンギュラ玉軸受 7212AW	3,600	3,710
3167	3-166-14	アンギュラ玉軸受 7213AW	4,500	4,650
3167	3-166-15	アンギュラ玉軸受 7214AW	5,050	5,250
3167	3-166-16	アンギュラ玉軸受 7215AW	5,550	5,700
3167	3-166-17	アンギュラ玉軸受 7216AW	6,700	6,900
3167	3-166-18	アンギュラ玉軸受 7217AW	8,000	8,300
3167	3-166-19	アンギュラ玉軸受 7218AW	9,000	9,300
3167	3-166-20	アンギュラ玉軸受 7219AW	10,300	10,600
3167	3-166-21	アンギュラ玉軸受 7220AW	11,700	12,100
3167	3-167-01	アンギュラ玉軸受 7200BW	840	870
3167	3-167-02	アンギュラ玉軸受 7201BW	850	880
3167	3-167-03	アンギュラ玉軸受 7202BW	980	1,010
3167	3-167-04	アンギュラ玉軸受 7203BW	1,020	1,050
3167	3-167-05	アンギュラ玉軸受 7204BW	1,150	1,190
3167	3-167-06	アンギュラ玉軸受 7205BW	1,280	1,320
3167	3-167-07	アンギュラ玉軸受 7206BW	1,420	1,460
3167	3-167-08	アンギュラ玉軸受 7207BW	1,600	1,650
3167	3-167-09	アンギュラ玉軸受 7208BW	2,100	2,160
3167	3-167-10	アンギュラ玉軸受 7209BW	2,300	2,370
3167	3-167-11	アンギュラ玉軸受 7210BW	2,650	2,730
3167	3-167-12	アンギュラ玉軸受 7211BW	3,100	3,190
3167	3-167-13	アンギュラ玉軸受 7212BW	3,600	3,710
3167	3-167-14	アンギュラ玉軸受 7213BW	4,500	4,630
3167	3-167-15	アンギュラ玉軸受 7214BW	5,050	5,210
3167	3-167-16	アンギュラ玉軸受 7215BW	5,600	5,750
3167	3-167-17	アンギュラ玉軸受 7216BW	6,700	6,900
3167	3-167-18	アンギュラ玉軸受 7217BW	8,000	8,260
3167	3-167-19	アンギュラ玉軸受 7218BW	9,000	9,260
3167	3-167-20	アンギュラ玉軸受 7219BW	10,300	10,610
3167	3-167-21	アンギュラ玉軸受 7220BW	11,700	12,060
3167	62-4954-92	7000A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,020	1,050
3167	62-4954-93	7001A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,030	1,060
3167	62-4954-94	7002A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,200	1,240
3167	62-4954-95	7003A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,220	1,260
3167	62-4954-96	7004A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,380	1,420
3167	62-4954-97	7005A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,550	1,590
3167	62-4954-98	7006A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,700	1,750
3167	62-4954-99	7007A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	1,850	1,900
3167	62-4955-01	7008A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	2,280	2,350
3167	62-4955-02	7009A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	2,760	2,850
3167	62-4955-03	7010A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	3,180	3,270
3167	62-4955-04	7011A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	3,750	3,870
3167	62-4955-05	7012A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	4,350	4,480
3167	62-4955-06	7013A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	5,450	5,600
3167	62-4955-07	7014A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	6,100	6,300
3167	62-4955-08	7015A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	6,800	7,000
3167	62-4955-09	7016A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	8,100	8,350
3167	62-4955-10	7017A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	9,500	9,850
3167	62-4955-11	7018A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	11,000	11,300
3167	62-4955-12	7019A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	12,500	12,900
3167	62-4955-13	7020A(ホウキンリテーナ)アンギュラ	14,400	14,800
3171	61-7021-55	PY695 横長蝶番 20mm	510	670
3171	61-7021-56	PY696 横長蝶番 25mm	510	650
3171	61-7021-57	PY697 横長蝶番 32mm	560	720
3171	61-7021-58	PY698 横長蝶番 38mm	600	780
3171	61-7021-59	PY699 横長蝶番 51mm	860	1,120
3171	61-7025-31	72621 ステンレス蝶番 25mm	280	370
3171	61-7025-32	72622 ステンレス蝶番 32mm	290	360
3171	61-7025-33	72623 ステンレス蝶番 38mm	300	390
3171	61-7021-23	P-648 真鍮細蝶番 18mm	220	240
3171	61-7021-24	P-649 真鍮細蝶番 22mm	240	260
3171	61-7021-25	P-650 真鍮細蝶番 24mm	240	260
3171	61-7021-29	P-654 真鍮蝶番 51mm	880	1,340
3171	61-7021-30	P-655 真鍮蝶番 64mm	1,150	1,760
3171	61-7021-31	P-656 真鍮蝶番 76mm	1,420	2,190
3171	61-7021-32	P-657 真鍮蝶番 89mm	2,120	3,280
3171	61-7021-33	P-658 真鍮蝶番 102mm	2,990	4,660
3185	3-999-11	オプションケーブル MMP-0164	560	1,000
3190	61-6072-72	153129 ロボティスト用カバー台座付	4,500	5,500
3268	4-409-01-60	サイクラ-校正器 ISO17025対応	30,000	38,000

アズワン株式会社

大阪本社

東京オフィス

つくば営業所

福岡営業所

横浜支店

静岡営業所

沖縄営業所

名古屋支店

京都営業所

札幌営業所

広島営業所

仙台営業所

高松営業所

価格改定表

ナビス看護・医療用品総合カタログNo.70000

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
34	8-3996-01	セレクトナビユニット PT-7T	65,000	70,000
34	8-3996-02	セレクトナビユニット PT-4T	71,000	76,000
73	8-7078-31	カレ LG11BH-ZD21(ピンク)	149,000	156,600
73	8-7078-32	カレ LG11BH-ZD22(イエロー)	149,000	156,600
73	8-7078-33	カレ LG11BH-ZD23(グリーン)	149,000	156,600
73	8-7078-34	カレ LG11BH-ZD24(ブルー)	149,000	156,600
73	8-7078-35	カレ LG11BH-ZD25(パープル)	149,000	156,600
73	8-7078-11	トレー用ブラケットLG182B-ZA45	6,000	6,300
73	8-7078-12	トレー100mm LG181C-GB79	5,600	5,900
73	8-7078-13	トレー50mm LG181D-GB79	3,600	3,800
73	8-7078-14	グローブポケット大LG193B-ZA45	6,700	7,100
73	8-7485-15	仕切板セット大LG193W-GB84	3,000	3,200
73	8-7078-19	ハーフハンガー LG184R-T01	3,400	3,600
73	8-7078-20	ブラケットセット LG18ZZ-G975	14,500	15,300
73	8-7078-21	仕切板セット LG184W-GB84	5,800	6,100
73	8-7078-22	ホルダー LG184F-T01	3,800	4,000
73	8-7078-23	ポケットトレー LG184E-G975	2,600	2,800
73	8-7078-24	ゴミ袋掛け LG184G -T01	3,800	4,000
80	8-6477-01	デスクトップPCカートVHRS-T	185,000	207,000
80	8-6477-11	PCカートRS-0009-40	18,000	20,000
80	8-6477-13	PCカートRS-0009-42	27,000	45,000
80	8-6479-01	ノートPCカートVHRS-S	155,000	199,000
80	8-6479-11	ノートPCカートPA-0044-06	14,500	16,000
80	8-6479-12	ノートPCカートWS-0003-10	14,500	17,000
83	8-7485-02	カルテワゴン 40P-S	52,800	51,200
83	8-7485-03	カルテワゴン 60P-S	71,600	64,000
83	8-7483-02	カルテワゴン 40F-S	62,800	56,100
83	8-7483-03	カルテワゴン 60F-S	73,000	69,600
83	0-6633-03	カルテワゴンCW-30H-A	69,000	64,000
136	8-4984-01	処置車YC-31-J-03069	118,000	98,000
157	8-9945-01	隙間ワゴンRSW-1529	15,000	14,800
157	8-9945-02	隙間ワゴンRSW-1544	17,500	16,800
157	8-9945-03	隙間ワゴンRSW-2029	16,400	15,800
157	8-9945-04	隙間ワゴンRSW-2044	18,500	17,900
157	8-9945-05	隙間ワゴンRSW-2529	17,500	16,800
157	8-9945-06	隙間ワゴンRSW-2544	19,300	18,800
157	8-9945-07	隙間ワゴンRSW-3029	18,700	17,800
157	8-9945-08	隙間ワゴンRSW-3044	21,000	19,800
157	7-2833-01	デンタルワゴンSTM-35S ホワイト	24,000	26,800
157	7-2833-02	デンタルワゴンSTM-35S ナチュラル	24,000	26,800
157	7-2833-03	デンタルワゴンSTM-35S ブラウン	24,000	26,800
157	7-2833-04	デンタルワゴンSTM-45S ホワイト	26,000	28,800
157	7-2833-05	デンタルワゴンSTM-45S ナチュラル	26,000	28,800
157	7-2833-06	デンタルワゴンSTM-45S ブラウン	26,000	28,800
160	8-9578-01	ストレッチャーNV-DLS	158,000	172,000
160	8-9578-02	ストレッチャーNV-TLS	190,000	206,000
164	7-3447-11	リネンカート交換用袋(スカイブルー)	15,000	17,000
164	7-3447-12	リネンカート交換用袋(イエロー)	15,000	17,000
164	7-3447-13	リネンカート交換用袋(ブラッドオレンジ)	15,000	17,000
164	8-2452-01	リネンカート DS-574-020-0	21,600	23,500
165	8-4983-01	リネンローリーYC-91-J-00091	72,600	55,000
165	0-4480-12	ランドリーカート ランドリー用袋	7,200	7,900
165	0-5989-01	ファスナー付きランドリー袋 FY-5	8,800	11,000
166	0-1221-02	ダスト袋 H-600K	15,000	16,500
168	0-9156-01	カート DS-226-351-0	27,000	32,400
168	0-9156-02	カート DS-226-361-0	29,000	34,700
185	8-4832-01	専用表示プレートS-1	1,300	1,500
185	8-4832-02	専用表示プレートS-2	1,300	1,500
185	8-4832-03	専用表示プレートS-3	1,300	1,500
185	7-4168-06	親子札KF969-1(1-50)赤	11,000	12,000
185	7-4168-07	親子札KF969-2(1-50)緑	11,000	12,000
185	7-4168-08	親子札KF969-3(1-50)青	11,000	12,000
185	7-4168-09	親子札KF969-4(1-50)黄	11,000	12,000
185	7-4168-10	親子札KF969-6(1-50)白	11,000	12,000
185	7-4169-06	親子札KF969-1(51-100)赤	11,000	12,000
185	7-4169-07	親子札KF969-2(51-100)緑	11,000	12,000
185	7-4169-08	親子札KF969-3(51-100)青	11,000	12,000
185	7-4169-09	親子札KF969-4(51-100)黄	11,000	12,000
185	7-4169-10	親子札KF969-6(51-100)白	11,000	12,000
186	8-4702-21	待受呼出・発券交換用紙 JR-221	25,400	26,000
191	7-3823-01	クリアカルトンKN-210-BU	650	700
191	7-3823-02	クリアカルトンKN-210-PK	650	700
191	7-3823-03	クリアカルトンKN-210-CL	650	700
192	8-3355-01	クリップボード CB-200-BU 青	550	580
192	8-3355-02	クリップボード CB-200-RD 赤	550	580

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
192	8-3355-03	クリップボード CB-200-GN 緑	550	580
192	8-3355-04	クリップボード CB-200-BK 黒	550	580
213	7-2787-01	アズワンのコピー用紙 A4	1,540	1,700
215	7-3400-01	指紋認証式保管庫SB-60FPE	175,000	200,000
231	1-7221-01	ストライプテープ 5702 黒/黄	7,010	7,360
234	7-4037-02	ニューマティッククリーナー CVC-370	79,700	86,500
235	7-3290-01	ワイピングクロスWC5000 BLU32	970	1,000
235	7-3290-02	ワイピングクロスWC5000 GRE32	970	1,000
235	7-3290-03	ワイピングクロスWC5000 RED	970	1,000
235	7-3290-04	ワイピングクロスWC5000 WHI	970	1,000
235	7-3290-05	ワイピングクロスWC5000 YEL	970	1,000
235	7-3290-06	ワイピングクロスWC5000 BLU36	1,940	2,040
235	7-3290-07	ワイピングクロスWC5000 GRE36	1,940	2,040
235	8-8996-11	足踏み式回転モップRT-C3458	1,000	800
236	7-3280-01	ディスポーザブルモップセット(モップS)	15,080	15,900
236	7-3280-02	ディスポーザブルモップセット(モップM)	15,730	16,520
236	7-5017-01	ダスターキットセットSサイズ	9,920	10,420
236	7-5017-02	ダスターキットセットMサイズ	10,530	11,100
236	7-5017-03	ダスターキットセットLサイズ	12,710	13,350
236	7-5017-11	ダスターキットS用ダスタークロス50枚入	2,330	2,450
236	7-5017-12	ダスターキットM用ダスタークロス50枚入	3,300	3,450
236	7-5017-13	ダスターキットL用ダスタークロス	4,660	4,900
261	2-4708-01	冷蔵庫用温度計 0571 1716-00	3,500	3,950
261	2-4708-02	冷蔵庫用温度計 0572 1717-00	4,100	4,450
261	0-6041-01	冷蔵庫用温度計 ミニ 横型	420	470
261	0-6041-02	冷蔵庫用温度計 ミニ 縦型	420	470
261	0-6041-03	冷蔵庫用温度計 ポリス	470	550
269	1-4559-01	薬包紙(純白模造)2040-000(小)	310	340
269	1-4559-02	薬包紙(純白模造)2041-000(中)	380	420
269	1-4559-03	薬包紙(純白模造)2042-000(大)	490	540
269	1-4559-04	薬包紙(純白模造)2004-000特大	590	640
269	1-4562-01	薬包紙(特A模造)2043-000(小)	440	480
269	1-4562-02	薬包紙(特A模造)2044-000(中)	570	630
269	1-4562-03	薬包紙(特A模造)2045-000(大)	680	750
269	1-4562-04	薬包紙(特A模造)2008-000特大	670	730
269	1-4560-01	薬包紙(パラピン)2021-000小	300	330
269	1-4560-02	薬包紙(パラピン)2022-000中	370	410
269	1-4560-03	薬包紙(パラピン)2023-000大	440	480
269	1-4560-04	薬包紙(パラピン)2024000特大	740	810
269	1-4561-01	薬包紙(硫酸紙)2025-000(小)	740	770
269	1-4561-02	薬包紙(硫酸紙)2026-000(中)	820	860
269	1-4561-03	薬包紙(硫酸紙)2027-000(大)	1,030	1,080
269	1-4561-04	薬包紙(硫酸紙)2028-000(特大)	1,790	1,870
271	7-3663-01	PTP除包機N-2C ver. 2	167,000	153,000
271	7-3663-02	PTP除包機N-2CSM ver. 2	356,000	326,000
271	0-8153-01	お薬どうぞ	600	700
271	8-7223-01	錠剤オープナー HA4131	900	680
273	7-4342-01	多機能錠剤ケースNC92100	1,400	1,200
273	7-4365-01	錠剤クラッシュャー	880	650
274	8-7224-01	薬磨り潰し HA4132	1,300	1,000
278	8-8441-01	薬局開設セット	48,200	49,000
281	8-3667-31	セーフティ小判瓶 30ml 10本入	420	450
281	8-3667-32	セーフティ小判瓶 60ml 10本入	470	510
281	8-3667-33	セーフティ小判瓶 100ml 10本入	540	580
281	8-3667-34	セーフティ小判瓶 200ml 10本入	670	720
284	8-7067-01	スポイトASP3020	420	450
284	8-7067-02	スポイトASP6020	500	540
299	8-4649-01	簡易スピルキットCONVEX-SPL	14,000	15,000
311	0-675-01	個人ケース NSM-2G グリーン	160	180
311	0-675-02	個人ケース NSM-2W ホワイト	160	180
311	0-675-03	個人ケースNSM-2Y	160	180
311	0-675-04	個人ケースNSM-2R	160	180
311	0-2584-01	個人ケース NSM-1Y イエロー	190	210
311	0-2584-02	個人ケース NSM-1R レッド	190	210
311	0-676-01	個人ケース NSM-1G グリーン	190	210
311	0-676-02	個人ケース NSM-1W ホワイト	190	210
312	0-6103-04	散薬トレーカート SK400WS	210,000	260,000
313	0-5992-06	連結式個人ケース イエロー(フタ付き)	410	320
313	0-5992-07	連結式個人ケース レッド(フタ付き)	410	320
313	0-5992-08	連結式個人ケース グリーン(フタ付き)	410	320
313	0-5992-09	連結式個人ケース ホワイト(フタ付き)	410	320
313	0-5992-10	連結式個人ケース クリア(フタ付き)	410	320
313	0-675-01	個人ケース NSM-2G グリーン	160	180
313	0-675-02	個人ケース NSM-2W ホワイト	160	180
313	0-675-03	個人ケースNSM-2Y	160	180

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
313	0-675-04	個人ケースNSM-2R	160	180
313	0-2584-01	個人ケース NSM-1Y イエロー	190	210
313	0-2584-02	個人ケース NSM-1R レッド	190	210
313	0-676-01	個人ケース NSM-1G グリーン	190	210
313	0-676-02	個人ケース NSM-1W ホワイト	190	210
324	0-4556-01	散薬用トレイ NS-16R	9,200	9,600
324	0-4556-02	散薬用トレイ NS-24R	11,300	11,800
324	0-4556-03	散薬用トレイ NS-32R	15,500	16,500
324	0-4556-04	散薬用トレイ N-16R	9,400	9,800
324	0-4556-05	散薬用トレイ N-24R	11,500	12,000
324	0-4556-06	散薬用トレイ N-32R	15,800	16,800
324	8-7091-01	散薬用トレイNS-16RC 16人用	9,200	9,600
324	8-7091-02	散薬用トレイNS-24RC 24人用	11,300	11,800
324	8-7091-03	散薬用トレイNS-32RC 32人用	15,500	16,500
324	8-7091-04	散薬用トレイN-16RC 16人用	9,400	9,800
324	8-7091-05	散薬用トレイN-24RC 24人用	11,500	12,000
324	8-7091-06	散薬用トレイN-32RC 32人用	15,800	16,800
361	8-6263-01	ペーパーホルダーPTH200	2,800	2,500
361	8-9773-02	ペーパーホルダー PT200	2,250	2,500
361	8-5403-01	タオルホルダー OT-568-200-0	5,100	5,300
366	0-1504-11	ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー HLH-G	430,000	398,000
366	0-5614-01	ナビスリッパ殺菌灯付ロッカーFLH-G	450,000	412,000
374	8-6342-01	消毒用エタノールα500mL	720	730
374	8-6342-02	消毒用エタノールα2L	2,700	2,780
374	8-6342-03	消毒用エタノールα5L	6,600	6,710
375	8-6343-01	消毒用エタノール500mL	2,250	2,290
375	8-6341-01	イソプロパノール消毒液70%500mL	550	560
375	8-6341-02	イソプロパノール消毒液70%2L	2,100	2,180
375	8-6341-03	イソプロパノール消毒液70%5L	4,800	4,920
375	8-6340-01	イソプロパノール消毒液50%500mL	460	470
375	8-6340-02	イソプロパノール消毒液50%2L	1,600	1,700
375	8-6340-03	イソプロパノール消毒液50%5L	4,000	4,100
376	8-6347-01	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%500	670	680
376	8-6345-01	ポリヨードン消毒液10%250mL	750	790
376	8-6345-02	ポリヨードン消毒液10%500mL	1,500	1,570
384	8-7630-01	瞬間消臭スプレー1本入	1,940	2,040
385	62-0929-24	ダニクリン消臭除菌250mL 1個	1,210	1,240
385	62-0929-56	ダニクリン消臭除菌230mL詰替 1個	1,020	1,050
386	8-4517-02	次亜塩素酸ナトリウム製剤20kg	5,580	6,000
394	7-3609-01	ナビ凝固剤HBVC-25	3,600	3,300
399	8-9548-01	温湿度計 1014-00	1,900	2,100
401	1-610-05	赤液棒状温度計 -50~+50℃	910	980
401	1-610-07	赤液棒状温度計 -30~+105℃	500	560
401	1-610-08	赤液棒状温度計 -30~+50℃	400	490
401	1-610-10	赤液棒状温度計 -20~+105℃	340	420
401	1-610-11	赤液棒状温度計 -20~+50℃	360	410
401	1-610-12	赤液棒状温度計 -5~+105℃	300	370
401	1-610-13	赤液棒状温度計 0~+50℃	320	370
401	1-610-15	赤液棒状温度計 0~+150℃	560	640
424	7-3260-01	N95マスク4201N95	3,400	3,520
424	7-3260-02	N95マスク4200N95	3,400	3,520
424	7-3262-01	N95マスク1510N95	4,480	4,800
424	7-3262-02	N95マスク1511N95	4,480	4,800
424	7-3262-03	N95マスク1517N95	4,480	4,800
433	8-3051-03	フェイスマスク透明リザー付EH201	6,300	5,800
450	8-2588-01	ポリエチレン手袋 外エンボス L	540	460
450	8-2588-02	ポリエチレン手袋 外エンボス M	540	460
450	8-2588-03	ポリエチレン手袋 外エンボス S	540	460
470	8-7055-01	スリムペダルKUD20H R	3,600	3,800
470	8-7055-02	スリムペダルKUD20H BR	3,600	3,800
470	8-7056-01	スリムペダルKUD30H R	3,800	4,500
470	8-7056-02	スリムペダルKUD30H BR	3,800	4,500
519	8-5573-01	ライトSL62204YEL 3N LED	4,400	4,600
519	8-5573-02	ライトSL68202YEL 4AALED	6,500	6,800
519	8-5573-03	ライトSL33202YEL 3C LED	8,500	9,500
522	8-1669-11	トイレ用パーソナルテント 4042773	22,000	24,000
541	8-3378-01	診察台 618550 ホワイト	33,000	38,000
541	8-3378-02	診察台 618550 ブルー	33,000	38,000
541	8-3378-03	診察台 618550 ピンク	33,000	38,000
553	0-3323-01	診察台合皮レザー製カバー1800×600	9,000	9,900
553	0-3323-02	診察台合皮レザー製カバー1800×650	9,000	9,900
553	0-3323-03	診察台合皮レザー製カバー1800×700	9,000	9,900
559	0-3339-01	うつぶせ枕	12,000	12,800
565	0-9007-01	脱衣カゴ KP-XF	9,900	12,000
566	0-9008-01	多目的ワゴン KL-X	25,000	28,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
566	0-9009-01	3段式脱衣カゴ KT-D	26,000	27,400
568	8-5391-01	脱衣カゴ KW-DH	20,000	23,500
574	0-5035-01	クロススクリーンAM-631-CLローズ	19,800	21,000
574	0-5035-02	クロススクリーンAM-631-CLピンク	19,800	21,000
574	0-5035-03	スクリーン AM-631-CL グリーン	19,800	21,000
574	0-5035-04	スクリーン AM-631-CL ブルー	19,800	21,000
574	0-5035-05	スクリーン AM-631-CL ベージュ	19,800	21,000
574	0-5035-06	スクリーン AM-631-CL アイボリー	19,800	21,000
574	0-5036-01	クロススクリーンAM-632-CLローズ	38,500	38,900
574	0-5036-02	クロススクリーンAM-632-CLピンク	38,500	38,900
574	0-5036-03	スクリーン AM-632-CL グリーン	38,500	38,900
574	0-5036-04	スクリーン AM-632-CL ブルー	38,500	38,900
574	0-5036-05	スクリーン AM-632-CL ベージュ	38,500	38,900
574	0-5036-06	スクリーン AM-632-CLアイボリー	38,500	38,900
574	0-5037-01	クロススクリーンAM-633-CLローズ	52,000	52,500
574	0-5037-02	クロススクリーンAM-633-CLピンク	52,000	52,500
574	0-5037-03	スクリーン AM-633-CL グリーン	52,000	52,500
574	0-5037-04	スクリーン AM-633-CL ブルー	52,000	52,500
574	0-5037-05	スクリーンAM-633-CL ベージュ	52,000	52,500
574	0-5037-06	スクリーンAM-633-CL アイボリー	52,000	52,500
574	0-5038-01	スクリーン AM-63622-CLローズ	53,200	53,800
574	0-5038-02	スクリーン AM-63622-CLピンク	53,200	53,800
574	0-5038-03	スクリーンAM-63622-CLグリーン	53,200	53,800
574	0-5038-04	スクリーンAM-63622-CL ブルー	53,200	53,800
574	0-5038-05	スクリーンAM-63622-CLベージュ	53,200	53,800
574	0-5038-06	スクリーンAM-63622-CLアイボリー	53,200	53,800
574	0-5761-01	衝立(抗菌タイプ)CN-900 ブルー	20,000	20,700
574	0-5761-02	衝立(抗菌タイプ)CN-900 クリーム	20,000	20,700
574	0-5762-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 ブルー	33,000	33,700
574	0-5762-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1800クリーム	33,000	33,700
574	0-5763-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 ブルー	45,000	46,900
574	0-5763-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1845クリーム	45,000	46,900
574	0-5764-01	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 ブルー	48,000	48,600
574	0-5764-02	衝立(抗菌タイプ)CN-2700クリーム	48,000	48,600
574	0-5765-01	衝立(抗菌タイプ)CN-860 ブルー	19,000	19,500
574	0-5765-02	衝立(抗菌タイプ)CN-860 クリーム	19,000	19,500
575	8-7494-01	衝立 一連 1780×600 グリーン	20,000	21,200
575	8-7494-02	衝立 一連 1780×600 クリーム	20,000	21,200
575	8-7494-03	衝立 一連 1780×600 ピンク	20,000	21,200
575	8-7494-04	衝立 一連 1780×600 ホワイト	20,000	21,200
575	8-7494-05	衝立 一連 1780×600 ブルー	20,000	21,200
575	8-7495-01	衝立 一連 1780×900 グリーン	22,000	23,000
575	8-7495-02	衝立 一連 1780×900 クリーム	22,000	23,000
575	8-7495-03	衝立 一連 1780×900 ピンク	22,000	23,000
575	8-7495-04	衝立 一連 1780×900 ホワイト	22,000	23,000
575	8-7495-05	衝立 一連 1780×900 ブルー	22,000	23,000
575	8-7496-01	衝立 一連 1780×1200 グリーン	27,000	27,600
575	8-7496-02	衝立 一連 1780×1200 クリーム	27,000	27,600
575	8-7496-03	衝立 一連 1780×1200 ピンク	27,000	27,600
575	8-7496-04	衝立 一連 1780×1200 ホワイト	27,000	27,600
575	8-7496-05	衝立 一連 1780×1200 ブルー	27,000	27,600
575	8-7497-01	衝立 一連 1600×600 グリーン	18,000	19,200
575	8-7497-02	衝立 一連 1600×600 クリーム	18,000	19,200
575	8-7497-03	衝立 一連 1600×600 ピンク	18,000	19,200
575	8-7497-04	衝立 一連 1600×600 ホワイト	18,000	19,200
575	8-7497-05	衝立 一連 1600×600 ブルー	18,000	19,200
575	8-7498-01	衝立 一連 1600×900 グリーン	20,000	21,000
575	8-7498-02	衝立 一連 1600×900 クリーム	20,000	21,000
575	8-7498-03	衝立 一連 1600×900 ピンク	20,000	21,000
575	8-7498-04	衝立 一連 1600×900 ホワイト	20,000	21,000
575	8-7498-05	衝立 一連 1600×900 ブルー	20,000	21,000
575	8-7499-01	衝立 一連 1600×1200 グリーン	26,000	26,600
575	8-7499-02	衝立 一連 1600×1200 クリーム	26,000	26,600
575	8-7499-03	衝立 一連 1600×1200 ピンク	26,000	26,600
575	8-7499-04	衝立 一連 1600×1200 ホワイト	26,000	26,600
575	8-7499-05	衝立 一連 1600×1200 ブルー	26,000	26,600
575	8-7500-01	衝立 連結用 1780×600 グリーン	19,000	19,800
575	8-7500-02	衝立 連結用 1780×600 クリーム	19,000	19,800
575	8-7500-03	衝立 連結用 1780×600 ピンク	19,000	19,800
575	8-7500-04	衝立 連結用 1780×600 ホワイト	19,000	19,800
575	8-7500-05	衝立 連結用 1780×600 ブルー	19,000	19,800
575	8-7501-01	衝立 連結用 1780×900 グリーン	21,000	21,800
575	8-7501-02	衝立 連結用 1780×900 クリーム	21,000	21,800
575	8-7501-03	衝立 連結用 1780×900 ピンク	21,000	21,800
575	8-7501-04	衝立 連結用 1780×900 ホワイト	21,000	21,800

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
575	8-7501-05	衝立 連結用 1780×900 ブルー	21,000	21,800
575	8-7502-01	衝立 連結用 1600×600 グリーン	17,000	17,600
575	8-7502-02	衝立 連結用 1600×600 クリーム	17,000	17,600
575	8-7502-03	衝立 連結用 1600×600 ピンク	17,000	17,600
575	8-7502-04	衝立 連結用 1600×600 ホホワイト	17,000	17,600
575	8-7502-05	衝立 連結用 1600×600 ブルー	17,000	17,600
575	8-7503-01	衝立 連結用 1600×900 グリーン	19,000	19,800
575	8-7503-02	衝立 連結用 1600×900 クリーム	19,000	19,800
575	8-7503-03	衝立 連結用 1600×900 ピンク	19,000	19,800
575	8-7503-04	衝立 連結用 1600×900 ホホワイト	19,000	19,800
575	8-7503-05	衝立 連結用 1600×900 ブルー	19,000	19,800
575	8-7791-01	収納式カーテンスクリーンブルー	34,000	39,300
575	8-7791-11	収納式カーテンスクリーンキャリーバック	9,200	11,400
580	8-7059-01	デスク HP-DDIS1675LSM10	98,200	101,000
580	8-7059-02	デスク HP-DDIS1675RSM10	98,200	101,000
580	8-7059-15	デスクHPA-DBT20SPAW	26,000	26,800
580	8-7059-16	デスクHPV-DDIS14SSAW	49,200	50,700
580	8-7059-19	診察デスクHPV-DDIS14WSAW	72,200	74,400
580	8-7059-17	デスク HP-DHT546LSAWM10	87,800	90,400
580	8-7059-18	デスク HP-DHT546RSAWM10	87,800	90,400
580	8-4851-01	診察デスクL8A1GD MM26 左	126,800	133,600
580	8-4851-02	診察デスクL8A1GC MM26 左	130,000	136,900
580	8-4851-11	デスクL8A7AD A63 アッパーL	39,700	41,800
580	8-4851-12	デスクL8A7AC A63 アッパーL	40,000	42,100
580	8-4851-13	デスクL8A7BD A63 アッパーH	81,700	86,200
580	8-4851-14	デスクL8A7BC A63 アッパーH	82,600	87,100
580	8-4851-15	診察デスクD9419Y Z637	9,000	9,500
580	8-4851-16	診察デスクD9418Y Z637	10,000	10,500
591	7-1101-01	スツールL890LG-PB21	40,600	42,700
591	7-1101-02	スツールL890LG-PB22	40,600	42,700
591	7-1101-03	スツールL890LG-PB23	40,600	42,700
591	7-1101-04	スツールL890LG-PB24	40,600	42,700
591	7-1101-05	スツールL890LG-PB27	40,600	42,700
591	7-1101-06	スツールL890LG-PB29	40,600	42,700
591	7-1102-01	スツールL890HG-PB21	53,800	56,500
591	7-1102-02	スツールL890HG-PB22	53,800	56,500
591	7-1102-03	スツールL890HG-PB23	53,800	56,500
591	7-1102-04	スツールL890HG-PB24	53,800	56,500
591	7-1102-05	スツールL890HG-PB27	53,800	56,500
591	7-1102-06	スツールL890HG-PB29	53,800	56,500
595	8-4869-01	採血チェアL892SG-P983	42,100	44,300
595	8-4869-02	採血チェアL892SG-PA97	42,100	44,300
595	8-4869-03	採血チェアL892SG-PA98	42,100	44,300
595	8-4869-04	採血チェアL892SG-PA99	42,100	44,300
614	7-4348-01	聴診器カバーシールCS-301	8,000	5,600
614	7-4348-11	聴診器カバーシールCS-101	16,500	15,000
629	8-5780-11	水銀レス血圧計 KM-380 II WC	9,000	10,300
629	8-5780-12	水銀レス血圧計 KM-380 II MC	9,000	10,300
629	8-5780-21	水銀レス血圧計KM-382 II WCスタンド	21,000	22,200
629	8-5780-22	水銀レス血圧計KM-382 II NCスタンド	21,000	22,200
629	8-5780-23	水銀レス血圧計KM-382 II 本体のみWC	13,500	14,600
629	8-5780-24	水銀レス血圧計KM-382 II 本体のみNC	13,500	14,600
676	0-9616-01	滅菌済み木製舌圧子 大人用	2,200	2,300
676	0-9616-02	滅菌済み木製舌圧子 子供用	2,200	2,300
677	0-9537-01	ステンレス舌圧子 板状	1,400	1,500
677	0-9537-02	ステンレス舌圧子 京大式	2,300	2,500
679	0-1020-01	打診器 吉村式	2,000	2,100
679	0-315-02	打診器 勝沼式	2,750	2,900
679	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	3,800	4,200
680	0-316-01	打診器 バギンスキー式	3,280	4,100
682	0-4023-11	高性能ペンライト 196064	1,750	1,800
684	8-9821-01	ソフトLEDペンライト SM355N	1,550	1,500
684	8-5537-01	ソフトLEDペンライト ADC360GD	1,700	1,600
684	8-5537-02	ソフトLEDペンライト ADC360R	1,700	1,600
684	8-5537-03	ソフトLEDペンライト ADC360SV	1,700	1,600
684	8-5537-04	ソフトLEDペンライト ADC360P	1,700	1,600
684	8-5537-05	ソフトLEDペンライト ADC360LB	1,700	1,600
684	8-5537-06	ソフトLEDペンライト ADC360LG	1,700	1,600
691	7-4754-01	有機EL照明灯ルクリア LS-04N	850,000	798,000
692	7-4728-02	診察用照明LED120F 4脚スタンド	660,000	520,000
692	7-4728-03	診察用照明LED130 4脚スタンド	730,000	580,000
692	7-4728-04	診察用照明LED130F 4脚スタンド	780,000	620,000
692	7-4728-05	診察用照明LED120 天井設置	690,000	550,000
692	7-4728-06	診察用照明LED120F 天井設置	730,000	580,000
692	7-4728-07	診察用照明LED130 天井設置	800,000	630,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
692	7-4728-08	診察用照明LED130F 天井設置	850,000	680,000
699	8-9588-02	バイタログラフ 消耗品20303	20,000	28,500
700	8-5491-01	肺活量運動器 R-357	22,000	28,000
709	8-2091-01	金属身長計 YS101-S	36,000	38,000
709	8-2091-02	金属身長計 YS102-S	34,000	36,000
711	7-2795-01	伸縮式身長計 YS301-P	44,000	48,000
741	7-3837-01	TYK探便シート	10,000	12,000
743	0-8109-02	採尿容器 ユーリバン O2072	370	430
744	8-8143-01	尿コップSM-205	6,500	7,500
762	0-7244-11	プレパラファイルページ 黒 PT-5FB	2,700	3,200
762	0-7244-13	プレパラファイルページ黒 PT-10FB	3,600	4,300
762	0-7244-12	プレパラファイルページ黒 PT-15FB	3,900	4,600
766	8-8247-12	遠心機用バケツ 053-4930	36,000	36,800
772	3-2014-01	流し台 HPK1-900-430	108,000	123,000
772	3-2014-02	流し台 HPK1-1200-430	131,000	147,000
772	3-2014-03	流し台 HPK1-1500-430	150,000	169,000
772	3-2013-01	流し台 HPK1-900-304	135,000	153,000
772	3-2013-02	流し台 HPK1-1200-304	164,000	185,000
772	3-2013-03	流し台 HPK1-1500-304	204,000	230,000
791	2-5237-03	ピオラモビペットⅡ紙/ブラ 5mL	5,400	5,700
791	2-5237-04	ピオラモビペットⅡ紙/ブラ 10mL	5,800	6,100
791	2-5237-05	ピオラモビペットⅡ紙/ブラ 25mL	10,500	11,000
791	2-5237-06	ピオラモビペットⅡ紙/ブラ 50mL	9,600	10,000
792	1-8570-01	ホールビペット 0.1ml(ASONE)	960	1,040
792	1-8570-02	ホールビペット 0.2ml(ASONE)	940	1,020
792	1-8570-03	ホールビペット 0.3ml(ASONE)	940	1,020
792	1-8570-04	ホールビペット 0.4ml(ASONE)	1,010	1,100
792	1-8570-05	ホールビペット 0.5ml(ASONE)	680	730
792	1-8570-06	ホールビペット 1ml(ASONE)	420	460
792	1-8570-08	ホールビペット 2ml(ASONE)	420	460
792	1-8570-12	ホールビペット 5ml(ASONE)	480	530
792	1-8570-17	ホールビペット 10ml(ASONE)	620	670
792	1-8570-18	ホールビペット 15ml(ASONE)	730	800
792	1-8570-19	ホールビペット 20ml(ASONE)	810	890
792	1-8570-20	ホールビペット 25ml(ASONE)	890	990
792	1-8570-23	ホールビペット 50ml(ASONE)	1,500	1,630
792	1-8570-24	ホールビペット 100ml(ASONE)	2,400	2,600
792	1-8570-25	ホールビペット 200ml(ASONE)	4,500	4,900
792	1-8569-01	先端メスピペット0.1ml(ASONE)	1,200	1,280
792	1-8569-02	先端メスピペット0.2ml(ASONE)	940	980
792	1-8569-03	先端メスピペット0.3ml(ASONE)	1,010	1,070
792	1-8569-04	先端メスピペット0.5ml(ASONE)	690	700
792	1-8569-05	先端メスピペット 1ml(ASONE)	400	430
792	1-8569-06	先端メスピペット 2ml(ASONE)	410	460
792	1-8569-07	先端メスピペット 3ml(ASONE)	500	550
792	1-8569-08	先端メスピペット 5ml(ASONE)	510	560
792	1-8569-09	先端メスピペット 10ml(ASONE)	620	680
792	1-8569-10	先端メスピペット 20ml(ASONE)	1,300	1,370
792	1-8569-11	先端メスピペット 25ml(ASONE)	2,000	2,100
792	1-8569-12	先端メスピペット 50ml(ASONE)	3,300	3,500
792	1-8576-01	駒込ビペット 1ml(ASONE)	250	280
792	1-8576-02	駒込ビペット 2ml(ASONE)	250	280
792	1-8576-03	駒込ビペット 3ml(ASONE)	340	380
792	1-8576-04	駒込ビペット 5ml(ASONE)	460	490
792	1-8576-05	駒込ビペット 10ml(ASONE)	580	590
792	1-8576-06	駒込ビペット 20ml(ASONE)	1,400	1,600
793	1-8568-01	中間メスピペット0.1ml(ASONE)	1,200	1,300
793	1-8568-02	中間メスピペット0.2ml(ASONE)	970	1,050
793	1-8568-03	中間メスピペット0.3ml(ASONE)	1,010	1,100
793	1-8568-04	中間メスピペット0.5ml(ASONE)	690	750
793	1-8568-05	中間メスピペット 1ml(ASONE)	400	440
793	1-8568-06	中間メスピペット 2ml(ASONE)	410	450
793	1-8568-07	中間メスピペット 3ml(ASONE)	500	540
793	1-8568-08	中間メスピペット 5ml(ASONE)	510	560
793	1-8568-09	中間メスピペット 10ml(ASONE)	620	680
793	1-8568-10	中間メスピペット 20ml(ASONE)	1,300	1,370
793	1-8568-11	中間メスピペット 25ml(ASONE)	2,000	2,060
793	1-8568-12	中間メスピペット 50ml(ASONE)	3,300	3,550
801	1-8564-01	メスフラスコ 白 5ml(ASONE)	1,800	1,870
801	1-8564-02	メスフラスコ 白 10ml(ASONE)	1,800	1,870
801	1-8564-03	メスフラスコ 白 20ml(ASONE)	1,800	1,870
801	1-8564-04	メスフラスコ 白 25ml(ASONE)	1,800	1,870
801	1-8564-05	メスフラスコ 白 50ml(ASONE)	1,800	1,870
801	1-8564-06	メスフラスコ 白100ml(ASONE)	2,000	2,100
801	1-8564-07	メスフラスコ 白200ml(ASONE)	2,600	2,680

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
801	1-8564-08	メスフラスコ 白250ml(ASONE)	3,000	3,200
801	1-8564-09	メスフラスコ 白500ml(ASONE)	3,400	3,550
801	1-8564-10	メスフラスコ白1000ml(ASONE)	4,100	4,400
801	1-8564-11	メスフラスコ白2000ml(ASONE)	8,000	8,400
803	6-336-01	シリコン栓 No. 1 1個入	27	28
803	6-336-02	シリコン栓 No. 2 1個入	40	42
803	6-336-03	シリコン栓 No. 3 1個入	46	48
803	6-336-04	シリコン栓 No. 4 1個入	59	63
803	6-336-05	シリコン栓 No. 5 1個入	64	67
803	6-336-06	シリコン栓 No. 6 1個入	76	81
803	6-336-07	シリコン栓 No. 7 1個入	90	95
803	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	128	135
803	6-336-09	シリコン栓 No. 9 1個入	150	159
803	6-336-10	シリコン栓 No. 10 1個入	158	167
803	6-336-11	シリコン栓 No. 11 1個入	168	178
803	6-336-12	シリコン栓 No. 12 1個入	240	254
804	2-6254-05	ニクロムループ ニードル(尖状加工あり)	2,500	2,700
805	8-4944-01	往診靴 NV-1	55,500	61,000
805	8-4944-02	往診靴 NV-2	57,000	63,000
806	0-8147-01	往診靴 RUSTICANA	110,000	99,000
812	8-3331-31	介護連絡帳 50冊入	3,000	3,250
822	0-7950-21	ヨーロッパアンカートII ES-E2	122,000	99,800
822	0-7950-31	ヨーロッパアンカートII ES-E5	143,500	128,000
827	0-9541-01	CPRボード(蘇生板) MD-1000	21,000	21,500
853	0-9542-01	担架(二つ折り) MT-1	16,000	16,800
853	0-9542-02	担架(二つ折り) MT-2	23,000	23,500
853	0-9542-03	担架(二つ折り) MT-3	19,000	20,500
853	0-9542-04	担架(二つ折り) MT-4	26,000	26,800
853	0-9542-05	担架(二つ折り) 取手伸縮 MT-5	22,000	23,800
853	0-9542-06	担架(二つ折り) 取手伸縮 MT-6	27,000	28,800
853	0-9542-07	担架(二つ折り) MT-7	25,000	27,500
853	0-9542-08	担架(二つ折り) MT-8	31,000	32,500
853	0-9543-01	担架(四つ折り) MT-9	22,000	22,800
853	0-9543-02	担架(四つ折り) MT-10	27,000	28,000
853	0-9543-03	担架(四つ折り) MT-11	25,000	26,800
853	0-9543-04	担架(四つ折り) MT-12	31,000	32,500
853	0-9543-05	担架(四つ折り) 取手伸縮 MT-13	27,000	28,000
853	0-9543-06	担架(四つ折り) 取手伸縮 MT-14	33,000	33,800
853	0-9543-07	担架(四つ折り) MT-15	30,000	31,500
853	0-9543-08	担架(四つ折り) MT-16	35,000	36,000
853	0-9544-01	担架(脚なし) MT-18	15,000	15,800
853	0-9544-02	担架(脚なし) MT-19	21,000	21,800
854	0-9545-01	分離型担架 MT-31 保管カバー付	23,000	24,000
854	0-9545-02	分離型担架 MT-32 カバーなし	16,000	17,000
880	0-1033-11	乳児用身長計YS802-P	15,400	17,000
885	7-3809-01	円座イスSNOO2	28,000	20,000
890	8-3439-02	おむつ交換ベッド BR-NR-BOX	32,000	29,000
891	8-8291-01	授乳用クッション89200	3,500	3,800
891	8-8291-02	授乳用クッション89201	3,500	3,800
891	8-8291-11	授乳用クッション89202	1,800	2,000
891	8-8291-12	授乳用クッション89203	1,800	2,000
905	0-3375-01	トーマス架台 ノーマル	25,200	27,700
905	0-3375-02	トーマス架台 コンパクト	22,400	24,700
905	0-3375-11	トーマス架台 ノーマル専用カバー	13,000	14,300
905	0-3375-12	トーマス架台 コンパクト専用カバー	12,900	14,200
905	0-3378-01	ブラウン架台 ノーマル	25,500	28,000
905	0-3378-02	ブラウン架台 コンパクト	22,400	24,700
905	0-3378-03	ブラウン架台 ローハイト	21,400	23,800
905	0-3378-11	ブラウン架台 ノーマル専用カバー	12,900	14,200
905	0-3378-12	ブラウン架台 コンパクト専用カバー	12,900	14,200
905	0-3378-13	ブラウン架台 ローハイト専用カバー	13,000	14,300
906	0-9931-01	ブラウン架台 分離タイプ セパレート	29,700	32,700
906	0-9931-11	ブラウン架台 セパレート専用カバー	15,800	17,400
906	0-5714-01	股関節固定キーパー	32,000	35,000
906	0-5714-11	股関節固定キーパー 専用カバー	17,500	18,000
925	8-6579-01	ゴム製腰ベルトS M	3,900	4,290
925	8-6579-02	ゴム製腰ベルトL LL	3,900	4,290
925	8-6579-03	ゴム製腰ベルト3L 4L	3,900	4,290
940	7-4341-01	ハンドサポーターNC53220	1,800	1,600
940	7-4341-02	ハンドサポーターNC53221	1,800	1,600
940	7-4341-03	ハンドサポーターNC53222	1,800	1,600
940	7-4341-04	ハンドサポーターNC53223	1,800	1,600
940	7-4341-05	ハンドサポーターNC53224	1,800	1,600
940	7-4341-06	ハンドサポーターNC53225	1,800	1,600
940	7-4341-07	ハンドサポーターNC53226	1,800	1,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
940	7-4341-08	ハンドサポーターNC53227	1,800	1,600
967	7-3800-01	ネイルニッパーNP-1011T とき色	3,800	4,800
967	7-3800-02	ネイルニッパーNP-1011V	3,800	4,800
967	7-3800-03	ネイルニッパーNP-1011S	3,800	4,800
991	8-7891-01	移動式平行棒(アルコール) EX	190,000	195,000
991	0-641-01	平行棒 1500~2500mm	70,000	75,000
997	8-2734-01	セラバンド ライトバック	3,000	3,150
997	8-2734-02	セラバンド ヘビーバック	3,800	3,950
1002	61-6971-44	H7479B ストレッチマットF180青	25,400	26,400
1002	61-6971-45	H7479G ストレッチマットF180緑	25,400	26,400
1002	61-6971-46	H7479S ストレッチマットF180銀	25,400	26,400
1002	61-6971-47	H7479V ストレッチマットF180橙	25,400	26,400
1002	61-6971-48	H7479Y ストレッチマットF180黄	25,400	26,400
1011	8-7153-01	ステレオフライトテスト 1SO 01100	36,500	38,500
1011	8-7155-01	色覚検査器 パネル D-15	83,500	86,500
1022	61-9230-13	TY-558 喉頭スプレー	28,700	29,680
1022	61-9230-23	TY-558T 喉頭スプレー 瓶口金付	3,290	4,200
1025	7-4786-01	ナビガーゼ DENTALNV-D50	1,400	1,200
1025	7-4786-51	ガーゼDENTALNV-D50ケース売	25,000	23,000
1025	7-4786-02	ナビガーゼ DENTALNV-D50E	1,600	1,300
1025	7-4786-52	ガーゼDENTALNV-D50Eケース売	29,000	24,700
1039	8-4645-01	バイトブロックOF-Z5	500	800
1064	7-3929-01	エネルギーチェッカAX-103V	360,000	450,000
1080	0-1691-01	2ウェイ注射枕(挙上兼用タイプ)BY	15,000	18,000
1081	7-2902-01	ナビス駆血帯ブラック 金具セット	750	830
1081	7-2902-02	ナビス駆血帯ピンク 金具セット	750	830
1081	7-2902-03	ナビス駆血帯クリーム 金具セット	750	830
1081	7-2902-04	ナビス駆血帯ライトブルー 金具セット	750	830
1081	7-2902-05	ナビス駆血帯ブルー 金具セット	750	830
1081	7-2902-06	ナビス駆血帯レッド 金具セット	750	830
1081	7-2902-07	ナビス駆血帯グリーン 金具セット	750	830
1081	8-9800-01	駆血帯 SM-8010C	910	870
1081	8-9800-02	駆血帯 SM-8010LB	910	870
1081	8-9800-03	駆血帯 SM-8010P	910	870
1081	8-9800-04	駆血帯 SM-8010Y	910	870
1081	8-9800-07	駆血帯 SM-8010R	910	870
1081	8-9800-08	駆血帯 SM-8010B	910	870
1081	8-9800-09	駆血帯 SM-8010GR	910	870
1081	8-9800-05	駆血帯 SM-8011LB	910	870
1081	8-9800-06	駆血帯 SM-8011P	910	870
1081	0-9538-01	駆血帯 スタンダード MH-01	900	960
1081	0-9538-02	駆血帯 新型 MH-02	1,200	1,300
1082	0-5371-01	カラー駆血帯 レッド	750	810
1082	0-5371-02	カラー駆血帯 ブルー	750	810
1082	0-5371-03	カラー駆血帯 グリーン	750	810
1082	0-5371-04	カラー駆血帯 イエロー	750	810
1082	0-5371-05	カラー駆血帯 ブラック	750	810
1082	0-5371-06	カラー駆血帯 ベージュ	750	810
1082	0-5371-21	カラー駆血帯 オレンジ	750	810
1082	0-5371-22	カラー駆血帯 スカイブルー	750	810
1082	0-5371-23	カラー駆血帯 ピンク	750	810
1082	0-5371-13	カラー駆血帯替金具	500	570
1083	7-1312-01	駆血帯 CBC-VECOS 成人用 標準	21,100	15,000
1084	0-8114-01	Eliteターニケット500270Lッド	6,380	3,800
1084	0-8114-02	Eliteターニケット500260ブルー	6,380	3,800
1085	0-4387-01	駆血帯(ドイツ製) 500140 ミント	1,980	1,450
1085	0-4387-02	駆血帯(ドイツ製) 500130 ピンク	1,980	1,450
1086	0-8081-01	キッズターニケット 500185ディーノ	1,850	1,450
1086	0-8081-02	キッズターニケット 500186サーカス	1,850	1,450
1086	0-8082-01	ベビーターニケット 560160	2,600	1,800
1089	8-9907-01	点滴用リクライニングチェアNRC-03T	269,000	291,000
1089	8-2154-01	リクライニングチェア NRC-03	214,000	235,000
1089	8-2154-12	リクライニングチェア ヘッドレスト	26,000	27,000
1089	8-8923-11	リクライニングチェアII NRC-02N	243,000	268,000
1089	8-8923-12	リクライニングチェアIIヘッドレスト02N	26,000	27,000
1090	8-8922-01	リクライニングチェアII NRC-01 II	247,000	268,000
1090	8-8922-02	リクライニングチェアIIヘッドレスト01 II	26,000	27,000
1091	8-9086-11	多機能電動チェアNA-713	493,000	598,500
1093	8-5982-01	点滴スタンド LU01ZZ-GC51	48,000	50,500
1093	8-5982-02	点滴スタンド LU01ZZ-GC52	48,000	50,500
1093	8-5982-03	点滴スタンド LU01ZZ-GC53	48,000	50,500
1093	8-5982-04	点滴スタンド LU01ZZ-GC54	48,000	50,500
1093	8-5982-05	点滴スタンド LU01ZZ-GC55	48,000	50,500
1093	8-7079-01	点滴スタンドLU01DX-GC51	58,000	61,000
1093	8-7079-02	点滴スタンドLU01DX-GC52	58,000	61,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1093	8-7079-03	点滴スタンドLU01DX-GC53	58,000	61,000
1093	8-7079-04	点滴スタンドLU01DX-GC54	58,000	61,000
1093	8-7079-05	点滴スタンドLU01DX-GC55	58,000	61,000
1135	8-9610-01	伸縮ホータイ 460004	1,400	1,480
1135	8-9610-02	伸縮ホータイ 466044	1,900	2,000
1135	8-9610-03	伸縮ホータイ 466143	2,200	2,360
1201	7-3711-11	輸液コントローラTA-01	4,800	6,400
1226	8-9844-01	超音波ネブライザー KU-200	40,000	42,000
1232	7-1241-04	吸引用交換部品E7241MWD2	2,200	2,800
1232	7-1241-07	吸引用交換部品E7239MWD2	7,500	8,000
1233	8-7909-01	吸引器パワースマイル KS-700 本体	36,000	38,000
1233	8-7909-02	専用充電器 KC-1500m	19,000	19,800
1234	8-4774-02	吸引器 KS-1000C	67,000	68,000
1234	8-7909-02	専用充電器 KC-1500m	19,000	19,800
1240	8-9115-01	吸引器AV-5(S型)	36,000	40,500
1240	8-9115-02	吸引器AV-5(P型)	36,000	40,500
1242	8-9119-01	アウトレット ニ又 酸素 シュレダー式	29,000	34,800
1242	8-9119-02	アウトレット ニ又 吸引 シュレダー式	29,000	34,800
1242	8-9113-01	アウトレット ニ又タイプ酸素 ピン方式	29,000	34,800
1242	8-9113-02	アウトレット ニ又タイプ吸引 ピン方式	29,000	34,800
1251	8-9114-01	酸素流量計F315Sシュレダー方式アムコ	22,000	25,000
1251	8-9114-05	酸素流量計F315Pピン方式川重型	22,000	25,000
1255	8-9589-01	電子ピークフローメーター40000	14,800	16,800
1268	8-7509-01	滅菌コンテナ F110-10-SL	80,000	100,000
1268	8-7509-02	滅菌コンテナ F110-13-SL	88,000	110,000
1268	8-7509-03	滅菌コンテナ F110-15-SL	96,000	120,000
1268	8-7510-01	滅菌コンテナ F210-10-SL	72,000	90,000
1268	8-7510-02	滅菌コンテナ F210-13-SL	76,000	95,000
1268	8-7510-03	滅菌コンテナ F210-15-SL	80,000	100,000
1268	8-7511-01	滅菌コンテナ F310-10-SL	60,000	75,000
1268	8-7511-02	滅菌コンテナ F310-13-SL	64,000	80,000
1268	8-7511-03	滅菌コンテナ F310-15-SL	68,000	85,000
1268	8-5143-01	滅菌コンテナ PTFE110-10-L	104,000	124,800
1268	8-5143-02	滅菌コンテナ PTFE110-13-L	112,000	132,800
1268	8-5143-03	滅菌コンテナ PTFE110-15-L	120,000	140,700
1268	8-5144-01	滅菌コンテナ PTFE210-10-M	84,000	108,600
1268	8-5144-02	滅菌コンテナ PTFE210-13-M	88,000	113,600
1268	8-5144-03	滅菌コンテナ PTFE210-15-M	92,000	118,600
1268	8-5145-01	滅菌コンテナ PTFE310-10-S	72,000	93,600
1268	8-5145-02	滅菌コンテナ PTFE310-13-S	76,000	98,600
1268	8-5145-03	滅菌コンテナ PTFE310-15-S	88,000	114,000
1307	0-7711-01	万能壺(ガラス)125cc 白	900	1,000
1307	0-7711-02	万能壺(ガラス)250cc 白	1,050	1,200
1307	0-7711-03	万能壺(ガラス)500cc 白	1,350	1,500
1307	0-7712-01	万能壺(ガラス)125cc 茶	900	1,000
1307	0-7712-02	万能壺(ガラス)250cc 茶	1,050	1,200
1307	0-7712-03	万能壺(ガラス)500cc 茶	1,350	1,500
1307	0-7713-01	万能壺(ガラス)125cc ルリ	900	1,000
1307	0-7713-02	万能壺(ガラス)250cc ルリ	1,050	1,200
1307	0-7713-03	万能壺(ガラス)500cc ルリ	1,350	1,500
1320	8-7158-01	手術用ツール 558	477,000	502,000
1320	8-7159-01	手術用ツール 556	350,000	368,000
1330	7-4308-01	連結器械台JBT-1	74,000	56,000
1330	7-4308-02	連結器械台JBT-2	115,000	83,000
1338	8-4491-11	壁掛けホルダー殺菌ランプ GL-4	4,700	4,400
1353	7-3618-01	ブロンシア検診用平刷シーツKST-365	1,760	1,500
1355	8-6645-01	メディカルグリップー吸収シート	41,800	43,800
1359	7-4314-01	サージカルガウンNVSG01	14,800	12,000
1359	7-4314-02	サージカルガウンNVSG02	14,800	12,000
1359	7-4314-03	サージカルガウンNVSG03	14,800	12,000
1372	7-4355-01	眼科剪刀IRS115	2,400	1,800
1372	7-4355-02	眼科剪刀IRC115	2,400	1,800
1403	0-087-01	捲綿子 ルーツェン式 115 10本入	3,200	3,620
1403	0-087-02	捲綿子 ルーツェン式 145 10本入	3,200	3,620
1433	8-5220-01	ベッド HP-B100F1標準タイプ	55,100	56,800
1443	0-6620-02	オーバーテーブル昇降ネジ止 HP1060	18,900	17,000
1455	8-1257-03	移乗用ボード EZ-250	25,500	22,500
1460	7-4363-01	移乗用ターンテーブル	5,000	4,000
1483	8-2598-14	やわらか保冷枕ディスボカバー ミニ	2,800	2,500
1484	7-4500-03	やわらか儀アイスL	2,150	2,050
1484	8-8620-01	クリスタルカラーピローM ピンク	2,500	2,700
1484	8-8620-02	クリスタルカラーピローM イエロー	2,500	2,700
1484	8-8620-03	クリスタルカラーピローM ブルー	2,500	2,700
1484	8-8621-01	クリスタルカラーピロー雪だるまM ピンク	2,500	2,700
1484	8-8621-04	クリスタルカラーピロー雪だるまMイエロー	2,500	2,700

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1484	8-8621-02	クリスタルカラーピロー雪だるまM ブルー	2,500	2,700
1484	0-1241-04	クリスタルアイス L 39×18×4	3,500	3,700
1490	7-4569-03	冷やせるホットバックデラックス	3,200	2,800
1498	7-1231-01	エアーマットNVA-200	39,800	35,800
1498	7-1231-11	エアーマット 200用エアセル	1,800	1,600
1498	7-1232-01	エアーマットNVA-300	54,800	52,800
1504	0-516-01	ベンタパッド標準サイズ03031-010	17,000	15,000
1504	0-516-02	ベンタパッドミニサイズ03031-020	5,900	4,300
1508	0-2375-01	体位固定クッション 64×20×22	15,000	18,000
1509	0-3345-01	ドームパッド A 帯電防止加工	7,500	9,000
1509	0-3345-02	ドームパッド B 帯電防止加工	7,600	9,000
1518	0-2376-01	座位保持用クッション 円座型	13,500	15,000
1518	0-2376-02	座位保持用クッション 便座型	13,500	15,000
1518	0-2376-03	座位保持用クッション 角型	11,000	13,000
1522	7-2706-01	吸引くるりリーナブラシ桃 05000217	570	590
1522	7-2706-02	吸引くるりリーナブラシ青 05000218	570	590
1524	7-2707-01	柄付くるりリーナブラシ桃 05000214	470	500
1524	7-2707-02	柄付くるりリーナブラシ青 05000215	470	500
1542	7-4416-01	ディスクナビキャッチNC-VPP10枚入	2,300	2,100
1542	7-4416-51	ディスクナビキャッチNC-VPP50枚入	9,800	9,600
1547	7-4321-01	ブロンシア入れ歯ケースPDB-W	190	160
1584	0-7476-01	アルコール歩行器 9型B(ブルー)	42,000	44,000
1584	0-7476-02	アルコール歩行器 9型P(ピンク)	42,000	44,000
1584	0-513-02	アルコール3L型	40,000	42,000
1584	0-513-12	アルコール3M型	40,000	42,000
1584	0-513-22	アルコール3型 3S型 S	40,000	42,000
1585	8-1401-11	歩行補助器 アルコー6型W	45,000	47,000
1585	8-5097-01	アルコー12型 100344	49,000	52,000
1585	8-5097-02	アルコー12型ブレーキ付き 100453	66,000	69,000
1585	0-513-01	アルコール1型	59,000	61,000
1585	0-6499-01	アルコール歩行補助器 1S型	59,000	61,000
1585	0-6499-03	歩行器1S-T型 抵抗器付	70,000	72,000
1585	0-6499-04	歩行器1G型	64,000	66,000
1585	0-6499-05	歩行器1G-T型 抵抗器付	76,000	78,000
1586	0-5116-01	アルコール8型	62,000	64,000
1586	0-5116-12	歩行補助器アルコール8型グリップ付	66,000	68,000
1586	8-5118-01	歩行補助器 1B型	66,000	68,000
1586	0-1177-01	オプション(アルコール用)イリリガードル棒	11,000	12,000
1586	0-1177-02	オプション(アルコール用)酸素ボンベ架	22,000	23,000
1587	0-2179-11	折りたたみ歩行補助器 アルコーDX	66,000	68,000
1587	8-7833-03	歩行器(アルコール) CG型	64,000	66,000
1587	8-7833-04	歩行器(アルコール) CG-T型 抵抗器付	76,000	78,000
1587	8-4608-01	アルコールSK型 100536	81,000	83,000
1587	8-4608-02	歩行補助器 ガードル棒セット100573	11,000	12,000
1596	8-8428-02	盲人杖YS-34-F-2 直 アルミ製	3,000	3,200
1596	8-8428-03	盲人杖YS34F3直 グラスファイバー製	4,600	5,200
1596	8-8428-04	盲人杖YS-34-E-1 曲 木製	2,200	2,600
1596	8-8428-05	盲人杖YS-34-E-2 曲 アルミ製	3,000	3,200
1596	8-8428-06	盲人杖YS34E3曲 グラスファイバー製	4,600	5,200
1596	8-8428-07	盲人杖YS34F5 曲フグリップ	3,600	5,000
1596	8-8428-09	盲人杖YS-34-G-3 三段スライド	4,600	5,600
1596	8-8428-11	盲人杖YS-34-H-4 四つ折	4,800	5,200
1596	8-8428-12	盲人杖YS-34-H-13 四折ミニ細口	3,400	4,000
1596	8-8428-13	盲人杖YS-34-H-14 六つ折	7,500	8,000
1602	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip	3,900	2,000
1602	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip	3,900	2,000
1605	8-7200-01	松葉杖用カバー 脇パッドカバー	1,200	800
1605	8-7200-02	松葉杖用カバー グリップカバー	1,400	600
1608	7-4163-01	スマイルチェア小柄・グリーン	37,800	39,800
1608	7-4163-02	スマイルチェア小柄・ピンク	37,800	39,800
1608	7-4163-03	スマイルチェア標準・グリーン	37,800	39,800
1608	7-4163-04	スマイルチェア標準・ピンク	37,800	39,800
1608	7-4163-05	スマイルチェア大柄・グリーン	37,800	39,800
1608	7-4163-06	スマイルチェア大柄・ピンク	37,800	39,800
1609	8-4487-01	椅子AJS-150-V ピンク	50,000	52,000
1609	8-4487-02	椅子AJS-150-V ブルー	50,000	52,000
1618	7-2992-01	コップF74593-1000	1,400	1,100
1618	7-2991-01	コップF74593-0012	1,100	900
1618	7-2991-02	コップF74593-0013	1,100	900
1618	7-2991-03	コップF74593-0014	1,100	900
1618	7-2991-04	コップF74593-0612	5,600	4,200
1618	7-2991-05	コップF74593-0613	5,600	4,200
1618	7-2991-06	コップF74593-0614	5,600	4,200
1619	7-2989-01	転倒防止コップF74594-0025	1,300	1,000
1619	7-3787-01	マウスピースカップピンク	900	780

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1619	7-3787-02	マウスピースカップブルー	900	780
1619	8-8335-01	ストロー付カップ220ml	1,200	1,320
1620	0-187-03	薬香器 200PC プラスチック	890	980
1620	0-187-12	薬香器200用大・小ブラシセット	180	160
1620	0-1039-01	吸香器(ホルダー付)200mlブルー	1,120	1,230
1620	0-1039-02	吸香器(ホルダー付)200mlピンク	1,120	1,230
1621	7-2997-01	ハインナーリップF74531-0001	1,600	1,300
1621	7-2997-02	ハインナーリップF74531-0004	1,800	1,500
1621	7-2997-03	ハインナーリップF74531-0000	1,600	1,300
1621	7-2997-04	ハインナーリップF74531-0012	15,800	12,000
1621	7-2997-05	ハインナーリップF74532-0000	2,300	1,800
1621	7-2996-01	ラウンドアップ皿H74529-0001	2,100	1,600
1631	8-4350-11	木製トイレ きらく コンパクト18510	34,000	39,000
1631	8-4350-12	木製トイレ きらく コンパクト18520	39,000	44,000
1631	8-4350-13	木製トイレ きらく コンパクト18530	58,000	63,000
1632	8-4348-01	ポータブルトイレPS2	23,000	26,000
1632	8-4348-02	ポータブルトイレPY2	28,000	31,000
1637	8-9531-01	デュー水に流せるティッシュ 180W	620	640
1640	0-3262-01	安楽便器 26.5×35×9	2,500	2,750
1640	0-3262-02	安楽便器 交換用パッド	1,100	1,050
1641	7-4347-01	差込便器H113-05(ゴールド)	800	560
1641	7-4347-02	差込便器H113-07(ターコイズ青)	800	560
1641	7-4347-03	差込便器H113-10(ローズ)	800	560
1641	7-4347-04	差込便器H113-11(グレー)	800	560
1642	8-8242-01	尿器男性用	1,010	1,110
1642	8-8242-02	尿器女性用	1,010	1,110
1643	0-188-01	透明尿器 男性用 1100ml	1,240	1,370
1643	0-188-02	透明尿器 女性用 1100ml	1,240	1,370
1644	0-584-01	安楽尿器 男性用	3,800	4,180
1644	0-584-02	安楽尿器 失禁者用バンド(男性用)	2,200	2,420
1644	0-584-03	安楽尿器 男性レシーバー部一式	1,400	1,540
1644	0-585-01	安楽尿器 女性用	4,000	4,400
1644	0-585-02	安楽尿器 女性レシーバー部一式	2,170	2,390
1645	8-8456-01	尿器収納ラック男性用	2,190	2,410
1645	8-8456-02	尿器収納ラック女性用	2,190	2,410
1657	0-3040-01	歩行者用採尿パック 500ml 10入	12,000	13,000
1659	0-3045-02	採尿器 吊金具、ハンガー(2個)セット	1,450	1,800
1659	0-7259-11	小児用尿袋ユーリンコレクター 100枚入	6,000	7,000
1669	8-7460-11	オムツ交換車 TOC-M用リネン袋	8,000	9,500
1671	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付き	4,000	5,500
1675	0-1643-12	ファスナー付き袋 フタ付き	4,000	5,500
1685	0-4636-01	ポディータオルB-083レギュラータイプ	960	700
1689	0-7895-02	洗髪用チェアー NSC-02	380,000	400,000
1689	0-7895-01	洗髪用チェアー NSC-01	323,000	343,000
1691	7-4860-01	温度計付シャワーヘッド	6,800	5,200
1691	7-4360-01	シャンプートルー	1,500	1,200
1691	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	128	135
1717	7-3281-01	エントラップマット3200ウエットエリア	65,500	68,800
1723	0-6040-01	ポート型湯温計 ブルー	660	750
1723	0-6040-02	ポート型湯温計 ピンク	660	750
1723	0-9105-01	湯温計 1610-00	1,100	1,250
1728	61-9952-91	HC-023-07 防水ブーツ 青 XS	6,000	7,000
1728	61-9952-92	HC-023-08 防水ブーツ 青 S	6,000	7,000
1728	61-9952-93	HC-023-09 防水ブーツ 青 M	6,000	7,000
1728	61-9952-94	HC-023-10 防水ブーツ 青 L	6,000	7,000
1728	61-9952-95	HC-023-11 防水ブーツ 青 XL	6,000	7,000
1728	61-9952-96	HC-023-12 防水ブーツ 青XXL	6,000	7,000
1740	7-3033-01	靴下装着補助具F73850-0000	2,500	1,900
1740	7-3032-01	靴下装着補助具F73846-0000	3,500	2,600
1740	7-3031-01	装着補助具F73855-0000	9,300	7,000
1740	7-3030-01	装着補助具F73854-0000	7,500	5,900
1740	7-3030-02	装着補助具F73854-0001	9,000	6,900
1740	7-3030-03	装着補助具F73854-0002	9,800	7,800
1741	7-3029-01	衣類装着スティックF73881-0001	2,900	1,500
1741	7-3028-01	衣類装着スティックF73881-1000	2,600	2,000
1741	7-3027-01	ボタン留め具F73887-0000	2,900	2,200
1741	7-3016-01	ボタン留め具F73886-0005	4,200	3,200
1741	7-3009-01	固定グリップF70435-0000	7,800	5,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
1741	7-2988-01	回転ノブオペレーターH75310-0001	6,800	5,300
1742	7-2986-01	ヘッドポインターH71830-0000	39,000	33,000
1742	7-2987-01	チューブ絞り器F75435-0001	2,200	1,800
1742	7-2987-02	チューブ絞り器F75435-0002	4,200	3,400
1742	7-2984-01	タイプエイドH73510-0000	5,300	3,900
1742	7-2983-01	開閉容器セットF75360-0000	5,500	4,800
1780	8-3580-01	カーディガン D-1001 S サックス	5,200	5,250
1780	8-3580-02	カーディガン D-1001 M サックス	5,200	5,250
1780	8-3580-03	カーディガン D-1001 L サックス	5,200	5,250
1780	8-3580-04	カーディガン D-1001 LLサックス	5,200	5,250
1780	8-3580-05	カーディガン D-1001 3Lサックス	5,900	5,950
1780	8-3581-01	カーディガン D-1001 S ピンク	5,200	5,250
1780	8-3581-02	カーディガン D-1001 M ピンク	5,200	5,250
1780	8-3581-03	カーディガン D-1001 L ピンク	5,200	5,250
1780	8-3581-04	カーディガン D-1001 LL ピンク	5,200	5,250
1780	8-3581-05	カーディガン D-1001 3L ピンク	5,900	5,950
1780	8-3582-01	カーディガン D-1001 S グレー	5,200	5,250
1780	8-3582-02	カーディガン D-1001 M グレー	5,200	5,250
1780	8-3582-03	カーディガン D-1001 L グレー	5,200	5,250
1780	8-3582-04	カーディガン D-1001 LL グレー	5,200	5,250
1780	8-3582-05	カーディガン D-1001 3L グレー	5,900	5,950
1780	8-3583-01	カーディガン D-1001 S ネイビー	5,200	5,250
1780	8-3583-02	カーディガン D-1001 M ネイビー	5,200	5,250
1780	8-3583-03	カーディガン D-1001 L ネイビー	5,200	5,250
1780	8-3583-04	カーディガン D-1001 LLネイビー	5,200	5,250
1780	8-3583-05	カーディガン D-1001 3Lネイビー	5,900	5,950
1780	8-3584-01	カーディガン D-1001 S パープル	5,200	5,250
1780	8-3584-02	カーディガン D-1001 M パープル	5,200	5,250
1780	8-3584-03	カーディガン D-1001 L パープル	5,200	5,250
1780	8-3584-04	カーディガン D-1001 LLパープル	5,200	5,250
1780	8-3584-05	カーディガン D-1001 3Lパープル	5,900	5,950
1780	8-3585-01	カーディガン D-1001 S ベージュ	5,200	5,250
1780	8-3585-02	カーディガン D-1001 M ベージュ	5,200	5,250
1780	8-3585-03	カーディガン D-1001 L ベージュ	5,200	5,250
1780	8-3585-04	カーディガン D-1001 LLベージュ	5,200	5,250
1780	8-3585-05	カーディガン D-1001 3Lベージュ	5,900	5,950
1780	8-6739-01	長袖カーディガンD1001 桃S	5,200	5,250
1780	8-6739-02	長袖カーディガンD1001 桃M	5,200	5,250
1780	8-6739-03	長袖カーディガンD1001 桃L	5,200	5,250
1780	8-6739-04	長袖カーディガンD1001 桃LL	5,200	5,250
1780	8-6739-05	長袖カーディガンD1001 桃3L	5,900	5,950
1780	8-6740-01	長袖カーディガンD1001 イエローS	5,200	5,250
1780	8-6740-02	長袖カーディガンD1001 イエローM	5,200	5,250
1780	8-6740-03	長袖カーディガンD1001 イエローL	5,200	5,250
1780	8-6740-04	長袖カーディガンD1001 イエローLL	5,200	5,250
1780	8-6740-05	長袖カーディガンD1001 イエロー3L	5,900	5,950
1780	8-6741-01	長袖カーディガンD1001 キャメルS	5,200	5,250
1780	8-6741-02	長袖カーディガンD1001 キャメルM	5,200	5,250
1780	8-6741-03	長袖カーディガンD1001 キャメルL	5,200	5,250
1780	8-6741-04	長袖カーディガンD1001 キャメルLL	5,200	5,250
1780	8-6741-05	長袖カーディガンD1001 キャメル3L	5,900	5,950
1780	8-6742-01	長袖カーディガンD1001 濃紺S	5,200	5,250
1780	8-6742-02	長袖カーディガンD1001 濃紺M	5,200	5,250
1780	8-6742-03	長袖カーディガンD1001 濃紺L	5,200	5,250
1780	8-6742-04	長袖カーディガンD1001 濃紺LL	5,200	5,250
1780	8-6742-05	長袖カーディガンD1001 濃紺3L	5,900	5,950
1780	8-6743-01	長袖カーディガンD1001 李灰S	5,200	5,250
1780	8-6743-02	長袖カーディガンD1001 李灰M	5,200	5,250
1780	8-6743-03	長袖カーディガンD1001 李灰L	5,200	5,250
1780	8-6743-04	長袖カーディガンD1001 李灰LL	5,200	5,250
1780	8-6743-05	長袖カーディガンD1001 李灰3L	5,900	5,950
1799	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,500	2,700
1806	61-4488-03	ST-ZMFO006 ネームホルダー	750	800
1806	7-2839-01	ネームホルダーST-ZKU0008	750	800
1806	7-2839-02	ネームホルダーST-ZKU0009	750	800
-	7-6275-01	採尿容器 1050斜め目盛黒タイプ	480	430
-	7-6275-02	採尿容器 1055斜め目盛白タイプ	440	430
-	7-3280-21	ディスプレイ専用モップ S	1,500	1,580
-	7-3280-22	ディスプレイ専用モップ M	2,100	2,200

アズワン株式会社

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | <input type="checkbox"/> 横浜支店 | <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | <input type="checkbox"/> 札幌営業所 | <input type="checkbox"/> 仙台営業所 |
| <input type="checkbox"/> 東京オフィス | <input type="checkbox"/> 静岡営業所 | <input type="checkbox"/> 京都営業所 | <input type="checkbox"/> 広島営業所 | <input type="checkbox"/> 高松営業所 |
| <input type="checkbox"/> つくば営業所 | <input type="checkbox"/> 福岡営業所 | <input type="checkbox"/> 沖縄営業所 | | |

価格改定表

サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
20	6-8799-11	RCS用培地 アガーストリップTC	28,200	29,000
20	6-8799-12	RCS用培地 アガーストリップYM	28,200	29,000
21	6-8814-34	ペプトン加生理食塩水 12535	15,400	16,000
21	6-8814-19	粉末培地 リンゲルタプレート	6,200	6,380
21	6-8814-76	粉末培地 標準寒天培地 5463	12,500	12,900
21	6-8814-06	粉末培地 CASO寒天 5458	12,100	12,600
21	6-8814-07	粉末培地CASO ブイオン 5459	10,800	11,300
21	6-8814-47	粉末培地 SCDLP寒天 7324	15,500	16,100
21	6-8814-20	粉末培地 デソキシコレート培地16845	10,000	10,600
21	6-8814-21	粉末培地 BGLBブイオン 5454	13,300	13,800
21	6-8814-22	粉末培地 乳糖ブイオン 7661	11,400	11,800
21	6-8814-26	粉末培地フルオロカルトLMX10620-	49,300	50,400
21	6-8814-24	粉末培地 EMB寒天 1342	13,700	14,200
21	6-8814-28	粉末培地 クロモカルト 10426-1	34,700	35,600
21	6-8814-61	粉末培地クロモカルトコリフォーム寒天ES	50,800	52,200
21	6-8814-68	粉末培地 コバックインドール試薬	6,400	6,570
21	6-8814-48	粉末培地 1. 01295. 0001	10,500	11,000
21	6-8814-49	粉末培地 1. 01298. 0001	7,500	7,690
21	6-8814-12	粉末培地 マッコンキー寒天 5465	13,600	14,000
21	6-8814-13	粉末培地 LB寒天 培地 10283	18,400	19,000
21	6-8814-17	粉末培地ノボジオン加mEC 14582	14,000	14,400
21	6-8814-50	粉末培地 SMAC寒天 9207	15,700	16,200
21	6-8814-91	粉末培地 SMAC寒天添加用選択剤	16,400	16,900
21	6-8814-15	粉末培地フルオロカルトO157 4036	55,700	57,200
21	6-8814-01	粉末培地 5404 マンニト食塩寒天	9,900	10,200
21	6-8814-63	粉末培地 アルカリアペプトン水	12,000	12,400
21	6-8814-35	TCBS寒天 10263	10,100	10,500
21	6-8814-37	粉末培地 緩衝ペプトン水 7228	9,000	9,230
21	6-8814-40	セレナイトシスチンブイオン7709	23,000	23,800
21	6-8814-30	粉末培地セレナイト増菌ブイオン 7717	18,300	18,900
21	6-8814-53	粉末培地 テトラチオネイトブイオン基礎	10,900	11,400
21	6-8814-54	粉末培地ラバポート/バシリアディス	10,300	10,700
21	6-8814-70	粉末培地ラバポートサルモネラ増菌ブイオン	11,400	11,800
21	6-8814-38	粉末培地サルモシストブイオン 10153	14,400	14,900
21	6-8814-77	粉末培地 サルモシスト選択剤	19,900	20,500
21	6-8814-31	粉末培地 DHL寒天 11435	14,200	14,600
21	6-8814-75	粉末培地 XLT4寒天	21,400	22,100
21	6-8814-67	粉末培地 XLT選択剤	8,900	9,130
21	6-8814-32	粉末培地ランバック寒天7500-0001	5,800	5,960
21	6-8814-33	粉末培地ランバック寒天7500-0002	20,900	21,700
21	6-8814-43	粉末培地 TSI寒天 3915	18,800	19,300
21	6-8814-73	粉末培地 Mブイオン	32,400	33,400
21	6-8814-59	粉末培地 ボルトン選択増菌ブイオン	19,200	19,800
21	6-8814-90	粉末培地 ボルトンブイオン選択剤	27,000	27,800
21	6-8814-64	粉末培地 セトリマイド寒天	21,800	22,600
21	6-8814-04	粉末培地ポテトデキストロス寒天10130	13,900	14,400
21	6-8814-41	粉末培地 WL普通寒天 10866	23,400	24,100
21	6-8814-42	粉末培地 YGC寒天 16000	15,200	15,700
21	6-8814-08	液状チオグリコイト108191	10,900	11,400
21	6-8814-09	チオグリコイトブイオン108190	12,900	13,300
21	6-8814-36	BCP加プレートカウチン寒天 15964	15,700	16,100
21	6-8814-85	粉末培地 100416(R2A寒天培地)	20,500	21,200
21	6-8814-81	カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地	23,500	24,200
21	6-8814-83	粉末培地 CGYブイオン基礎培地	11,100	11,500
21	6-8814-84	ブレインハートイン ヒュジョブイオン	26,000	26,800
21	6-8814-11	粉末培地リステリア増菌ブイオン10549	19,000	19,500
21	6-8814-71	粉末培地フレイザーリステリア増菌ブイオン	18,700	19,200
21	6-8814-69	粉末培地 リステリア緩衝増菌ブイオン	14,500	15,000
21	6-8814-94	粉末培地 11781	10,300	10,700
21	6-8814-55	粉末培地 パルカム・リステリア選択基礎	18,300	18,900
21	6-8814-86	粉末培地 12122	11,700	12,200
21	3-3493-01	粉末培地1. 11972. 0500	33,000	33,900
21	3-3493-03	粉末培地1. 10259. 0500	41,200	42,500
21	3-3493-04	粉末培地1. 05410. 0500	28,000	28,800
21	3-3493-05	粉末培地1. 11699. 0500	28,900	29,800
21	3-3493-06	粉末培地1. 05411. 0500	25,300	26,100
21	3-3493-07	粉末培地1. 10455. 0500	21,100	21,900
21	3-3493-08	粉末培地1. 05406. 0500	30,600	31,600
21	61-0206-52	1. 05164. 0100 亜テル酸カリ	51,200	52,400
21	61-0196-51	1. 05287. 0500 XLD 寒天培	17,200	17,700
21	61-0197-96	1. 05712. 0500 MR-VP	47,300	50,700
21	61-0194-44	1. 05394. 0500 モーゼルブイヨ	13,100	13,600
21	61-0193-54	1. 10275. 0500 VRBD (V)	11,200	11,700
21	61-0200-36	1. 05450. 0500 普通寒天培地	25,400	26,200
21	61-0200-01	1. 10282. 0500 OF 基礎培地	24,300	25,100

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
23	3-3620-01	顆粒培地1. 02449. 0060	61,600	63,300
23	3-3605-01	測定用培地1. 00092. 0010	8,200	8,430
23	3-3605-02	測定用培地1. 00093. 0010	8,200	8,430
23	3-3605-03	測定用培地1. 00427. 0500	33,500	34,500
23	3-3605-04	測定用培地1. 00432. 0010	23,200	24,000
23	3-3605-05	測定用培地1. 00439. 0010	20,700	21,400
26	6-8814-03	培地添加剤3785-0050	3,900	4,010
35	2-5852-01	シングルパス カンピロバクター	23,000	23,800
35	2-5852-02	シングルパス E. coli O-157	22,000	22,800
35	2-5852-03	シングルパス サルモネラ	23,000	23,800
35	2-5852-11	シングルパス L. Mono	28,100	28,900
37	6-9707-01	バクテリデン オキシダーゼ 13300	4,100	4,230
37	3-3459-01	ペプチダーゼ1. 13301. 0001	5,500	5,640
37	3-3482-01	E. coli1. 13303. 0001	19,900	20,500
39	3-5278-01	標準菌株0392K	30,000	33,000
39	3-5278-02	標準菌株0998K	21,000	25,000
39	3-5278-03	標準菌株0486K	21,000	25,000
39	3-5278-04	標準菌株0443K	27,000	30,000
39	3-5278-05	標準菌株0896K	27,000	30,000
39	3-5278-06	標準菌株0318K	27,000	30,000
39	3-5278-07	標準菌株0487K	27,000	30,000
39	3-5278-08	標準菌株0317K	27,000	30,000
39	3-5278-09	標準菌株0306K	21,000	25,000
39	3-5278-10	標準菌株0366K	24,000	28,000
39	3-5278-11	標準菌株0497K	24,000	28,000
39	3-5278-12	標準菌株0483K	24,000	28,000
39	3-5278-13	標準菌株0872K	21,000	25,000
39	3-5278-14	標準菌株0871K	27,000	30,000
39	3-5278-15	標準菌株0684K	24,000	28,000
39	3-5278-16	標準菌株0688K	27,000	30,000
39	3-5278-17	標準菌株0813K	24,000	28,000
39	3-5278-18	標準菌株0129K	24,000	28,000
39	3-5278-19	標準菌株0277K	27,000	30,000
39	3-5278-20	標準菌株0687K	27,000	30,000
39	3-5278-21	標準菌株01110K	30,000	33,000
39	3-5278-22	標準菌株0794K	30,000	33,000
39	3-5278-23	標準菌株0693K	24,000	28,000
39	3-5278-24	標準菌株0353K	19,000	22,000
39	3-5278-25	標準菌株0484K	21,000	25,000
39	3-5278-26	標準菌株0699K	27,000	30,000
39	3-5278-27	標準菌株0890K	24,000	28,000
39	3-5278-31	標準菌株0360K	19,000	22,000
39	3-5278-32	標準菌株0827K	24,000	28,000
39	3-5278-33	標準菌株0485K	24,000	28,000
39	3-5278-34	標準菌株0371K	21,000	25,000
39	3-5278-35	標準菌株0385K	21,000	25,000
39	2-5965-11	グラム染色液キット 5×500ml	16,500	16,900
44	2-6391-03	サニスペックテストバッグ・ミニフィルタ付	12,000	10,000
44	2-6391-04	サニスペックテストバッグ・エコフィルタ付	10,300	12,000
44	2-6391-51	テストバッグ フィルタ付 ケース売	100,000	110,000
44	2-6391-52	テストバッグ フィルタ無 ケース売	81,600	90,000
44	2-6391-53	テストバッグ ミニ フィルタ付 ケース売	80,000	85,000
44	2-6391-54	テストバッグ エコ フィルタ付 ケース売	93,000	105,000
44	2-6391-56	テストバッグ ソフト フィルタ付ケース売	79,600	90,000
53	1-6769-01	ミニインキュベーター 15533	70,500	72,400
64	1-9593-01	缶石除去剤 アルガゾール10	1,150	1,165
72	1-1619-01	生物顕微鏡BM2100	214,000	198,000
77	1-1598-01	サニスペック滅菌バッグ SP-2838	2,500	2,600
77	2-2175-01	オートクレーブバッグBH5070N	15,000	17,250
81	1-8564-01	メスフラスコ 白 5ml(ASONE)	1,800	1,870
81	1-8564-02	メスフラスコ 白 10ml(ASONE)	1,800	1,870
81	1-8564-03	メスフラスコ 白 20ml(ASONE)	1,800	1,870
81	1-8564-04	メスフラスコ 白 25ml(ASONE)	1,800	1,870
81	1-8564-05	メスフラスコ 白 50ml(ASONE)	1,800	1,870
81	1-8564-06	メスフラスコ 白100ml(ASONE)	2,000	2,100
81	1-8564-07	メスフラスコ 白200ml(ASONE)	2,600	2,680
81	1-8564-08	メスフラスコ 白250ml(ASONE)	3,000	3,200
81	1-8564-09	メスフラスコ 白500ml(ASONE)	3,400	3,550
81	1-8564-10	メスフラスコ白1000ml(ASONE)	4,100	4,400
81	1-8564-11	メスフラスコ白2000ml(ASONE)	8,000	8,400
82	3-1689-01	PMPメスシリンダー1570	640	440
83	6-255-01	2個架馬丁挟セット	5,100	5,350
83	6-255-11	2個架米式挟セット	6,000	6,420
83	6-255-05	磁製ピュレット台部品2ヶ架用挟(米式)	2,700	2,900
83	6-255-03	磁製ピュレット台用 支柱棒	980	1,230

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
84	1-8569-01	先端メスピベット0.1ml(ASONE)	1,200	1,280
84	1-8569-02	先端メスピベット0.2ml(ASONE)	940	980
84	1-8569-03	先端メスピベット0.3ml(ASONE)	1,010	1,070
84	1-8569-04	先端メスピベット0.5ml(ASONE)	690	700
84	1-8569-05	先端メスピベット1ml(ASONE)	400	430
84	1-8569-06	先端メスピベット2ml(ASONE)	410	460
84	1-8569-07	先端メスピベット3ml(ASONE)	500	550
84	1-8569-08	先端メスピベット5ml(ASONE)	510	560
84	1-8569-09	先端メスピベット10ml(ASONE)	620	680
84	1-8569-10	先端メスピベット20ml(ASONE)	1,300	1,370
84	1-8569-11	先端メスピベット25ml(ASONE)	2,000	2,100
84	1-8569-12	先端メスピベット50ml(ASONE)	3,300	3,500
84	2-8934-01	牛乳用メスピベット N-045	500	600
85	2-5237-03	ピオラモスピベットⅡ紙ノブラ 5mL	5,400	5,700
85	2-5237-04	ピオラモスピベットⅡ紙ノブラ 10mL	5,800	6,100
85	2-5237-05	ピオラモスピベットⅡ紙ノブラ 25mL	10,500	11,000
85	2-5237-06	ピオラモスピベットⅡ紙ノブラ 50mL	9,600	10,000
85	2-5238-03	ピオラモスピベットⅡブラ 5mL	6,300	6,600
85	2-5238-04	ピオラモスピベットⅡブラ 10mL	7,000	7,300
85	2-5238-05	ピオラモスピベットⅡブラ 25mL	12,500	13,200
85	2-5238-06	ピオラモスピベットⅡブラ 50mL	11,500	12,000
92	6-224-02	ステンピーカー 500ML	1,900	1,880
92	6-224-03	ステンピーカー 1L	2,400	2,300
92	6-224-04	ステンピーカー 2L	3,100	3,000
92	6-224-05	ステンピーカー 3L	4,600	4,500
92	6-224-06	ステンピーカー 5L	6,100	5,700
92	1-2793-01	ステンピーカー 手無し200ml	1,000	980
92	1-2793-02	ステンピーカー 手無し500ml	1,780	1,700
92	1-2793-03	ステンピーカー 手無し1L	2,260	2,100
92	1-2793-04	ステンピーカー 手無し2L	2,950	2,800
92	1-2793-05	ステンピーカー 手無し3L	4,320	4,100
92	1-2793-06	ステンピーカー 手無し5L	5,840	5,300
102	1-4559-01	薬包紙(純白模造)2040-000(小)	310	340
102	1-4559-02	薬包紙(純白模造)2041-000(中)	380	420
102	1-4559-03	薬包紙(純白模造)2042-000(大)	490	540
102	1-4559-04	薬包紙(純白模造)2004-000特大	590	640
102	1-4562-01	薬包紙(特A模造)2043-000(小)	440	480
102	1-4562-02	薬包紙(特A模造)2044-000(中)	570	630
102	1-4562-03	薬包紙(特A模造)2045-000(大)	680	750
102	1-4562-04	薬包紙(特A模造)2008-000特大	670	730
102	1-4560-01	薬包紙(パラビン)2021-000小	300	330
102	1-4560-02	薬包紙(パラビン)2022-000中	370	410
102	1-4560-03	薬包紙(パラビン)2023-000大	440	480
102	1-4560-04	薬包紙(パラビン)2024000特大	740	810
102	1-4561-01	薬包紙(硫酸紙)2025-000(小)	740	770
102	1-4561-02	薬包紙(硫酸紙)2026-000(中)	820	860
102	1-4561-03	薬包紙(硫酸紙)2027-000(大)	1,030	1,080
102	1-4561-04	薬包紙(硫酸紙)2028-000(特大)	1,790	1,870
121	6-336-01	シリコン栓 No. 1 1個入	27	28
121	6-336-02	シリコン栓 No. 2 1個入	40	42
121	6-336-03	シリコン栓 No. 3 1個入	46	48
121	6-336-04	シリコン栓 No. 4 1個入	59	63
121	6-336-05	シリコン栓 No. 5 1個入	64	67
121	6-336-06	シリコン栓 No. 6 1個入	76	81
121	6-336-07	シリコン栓 No. 7 1個入	90	95
121	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	128	135
121	6-336-09	シリコン栓 No. 9 1個入	150	159
121	6-336-10	シリコン栓 No. 10 1個入	158	167
121	6-336-11	シリコン栓 No. 11 1個入	168	178
121	6-336-12	シリコン栓 No. 12 1個入	240	254
121	6-336-13	シリコン栓 No. 13 1個入	285	300
121	6-336-14	シリコン栓 No. 14 1個入	345	365
121	6-336-15	シリコン栓 No. 15 1個入	389	410
121	6-336-16	シリコン栓 No. 16 1個入	447	480
121	6-336-17	シリコン栓 No. 17 1個入	570	615
121	6-336-18	シリコン栓 No. 18 1個入	710	765
121	6-336-19	シリコン栓 No. 19 1個入	870	940
121	6-336-20	シリコン栓 No. 20 1個入	1,050	1,130
122	2-6254-05	ニクロムループ ニードル(尖状加工あり)	2,500	2,700
122	2-6254-06	ニクロムループニードル(尖状加工なし)	2,500	2,700
125	6-485-01	三脚台(組立式) アルコールランプ用	900	1,030
125	6-485-02	三脚台(組立式) バーナー用	1,150	1,380
127	1-5921-01	エコノミー電気炉ROP-001	98,000	107,000
134	1-3176-22	カートリッジ純水器 G-5D樹脂再生費	8,990	9,300
134	1-3176-23	カートリッジ純水器 G-10D樹脂再生費	16,850	17,400

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
134	1-3176-24	カートリッジ純水器 G-20C樹脂再生費	29,200	30,100
135	3-5361-01	フィルターディスクB47-01A 5P	6,000	6,900
135	3-5361-02	フィルターディスクB47-10C 5P	6,000	6,900
135	3-5361-03	フィルターディスクB47-30C 5P	6,000	6,900
135	3-5361-04	フィルターディスクB47-50C 5P	6,000	6,900
135	3-5361-05	フィルターディスクB47-60C 5P	6,000	6,900
135	3-5361-06	フィルターディスクB47-05S 5P	6,000	6,900
135	3-5361-07	フィルターディスクB47-10S 5P	6,000	6,900
135	3-5361-08	フィルターディスクB47-30S 5P	6,000	6,900
135	3-5361-09	フィルターディスクB47-50S 5P	6,000	6,900
135	3-5361-10	フィルターディスクB47-60S 5P	6,000	6,900
135	3-5361-11	フィルターディスクB47-90S 5P	6,000	6,900
135	3-5361-12	フィルターディスクB47-30LA 5P	6,000	6,900
135	3-5361-13	フィルターディスクB47-50LA 5P	6,000	6,900
135	3-5361-14	フィルターディスクB47-60LA 5P	6,000	6,900
135	3-5361-15	フィルターディスクB47-90LA 5P	6,000	6,900
135	3-5361-16	フィルタディスクB47-40QSH5P	6,000	6,900
135	3-5362-01	フィルターディスクB90-01A 5P	6,500	7,600
135	3-5362-02	フィルターディスクB90-10C 5P	6,500	7,600
135	3-5362-03	フィルターディスクB90-30C 5P	6,500	7,600
135	3-5362-04	フィルターディスクB90-50C 5P	6,500	7,600
135	3-5362-05	フィルターディスクB90-60C 5P	6,500	7,600
135	3-5362-06	フィルターディスクB90-05S 5P	6,500	7,600
135	3-5362-07	フィルターディスクB90-10S 5P	6,500	7,600
135	3-5362-08	フィルターディスクB90-30S 5P	6,500	7,600
135	3-5362-09	フィルターディスクB90-50S 5P	6,500	7,600
135	3-5362-10	フィルターディスクB90-60S 5P	6,500	7,600
135	3-5362-11	フィルターディスクB90-90S 5P	6,500	7,600
135	3-5362-13	フィルターディスクB90-50LA 5P	6,500	7,600
135	3-5362-14	フィルターディスクB90-60LA 5P	6,500	7,600
135	3-5362-15	フィルターディスクB90-90LA 5P	6,500	7,600
135	3-5362-16	フィルタディスクB90-40QSH5P	6,500	7,600
135	3-5364-02	ディスクNM04711BLA045	8,100	9,200
135	3-5363-03	フィルタディスクNM04711BF010	8,000	9,200
135	3-5363-04	フィルタディスクNM04711BF025	8,000	9,200
135	3-5363-05	フィルタディスクNM04711BF050	8,000	9,200
135	3-5363-07	フィルタディスクNM04711BF200	8,000	9,200
135	3-5363-08	フィルタディスクNM04711BF400	8,000	9,200
136	3-5365-01	ラボスケルフィルタ用ホルダ47TL-S	111,000	128,000
136	3-5365-02	ラボスケルフィルタ用ホルダ90TL-S	115,000	132,000
136	3-5365-03	ラボスケルフィルタ用ホルダ47TE-T	111,000	128,000
136	3-5365-04	ラボスケルフィルタ用ホルダ90TE-T	115,000	132,000
138	3-5412-01	CRサンプリングバッグ EPL5590S	65,000	57,000
138	3-5412-02	CRサンプリングバッグ EPL4512S	66,000	57,000
138	3-5412-03	CRサンプリングバッグ EPL5515S	78,000	67,000
138	3-5412-04	CRサンプリングバッグ EPL7012S	83,000	72,000
138	3-5413-01	CRサンプリングバッグ EPR5590S	72,000	62,000
138	3-5413-02	CRサンプリングバッグ EPR4512S	71,000	61,000
138	3-5413-03	CRサンプリングバッグ EPR5515S	77,000	67,000
138	3-5413-04	CRサンプリングバッグ EPR7012S	88,000	77,000
141	1-3501-01	ピオラモねじロバイアル 5ml	3,950	4,300
141	1-3501-02	ピオラモねじロバイアル 10ml	2,350	2,650
141	1-3501-03	ピオラモねじロバイアル 15ml	2,950	3,300
141	1-3501-04	ピオラモねじロバイアル 20ml	3,300	3,550
141	1-3501-05	ピオラモねじロバイアル 25ml	3,700	4,100
141	1-3501-06	ピオラモねじロバイアル 30ml	4,000	4,450
141	1-3501-07	ピオラモねじロバイアル 50ml	5,200	5,650
141	1-3502-01	ピオラモねじロバイアル目盛線付き 5ml	5,300	6,100
141	1-3502-02	ピオラモねじロバイアル目盛線付き10ml	3,300	3,850
141	1-3502-03	ピオラモねじロバイアル目盛線付き15ml	4,000	4,650
141	1-3502-04	ピオラモねじロバイアル目盛線付き20ml	4,400	5,000
141	1-3502-05	ピオラモねじロバイアル目盛線付き25ml	4,800	5,600
141	1-3502-06	ピオラモねじロバイアル目盛線付き30ml	5,200	6,000
141	1-3502-07	ピオラモねじロバイアル目盛線付き50ml	6,800	7,900
141	5-001-31	アイボーイ細口 滅菌済 50ml	130	160
141	5-001-32	アイボーイ細口 滅菌済 100ml	140	170
141	5-001-33	アイボーイ細口 滅菌済 250ml	190	220
141	5-001-34	アイボーイ細口 滅菌済 500ml	310	340
141	5-002-31	アイボーイ広口 滅菌済 50ml	130	160
141	5-002-32	アイボーイ広口 滅菌済 100ml	140	170
141	5-002-33	アイボーイ広口 滅菌済 250ml	200	230
141	5-002-34	アイボーイ広口 滅菌済 500ml	320	350
149	6-696-01	483ラボシーリングテープ25.4巾透明	3,750	3,950
149	6-696-02	483ラボシーリングテープ25.4巾黒	3,750	3,950
149	6-696-03	483ラボシーリングテープ25.4巾青	3,750	3,950

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
149	6-696-05	483ラボシーリングテープ25.4巾 赤	3,750	3,950
149	6-696-06	483ラボシーリングテープ25.4巾 白	3,750	3,950
149	6-696-07	483ラボシーリングテープ25.4巾 黄	3,750	3,950
149	6-696-08	483ラボシーリングテープ50.8巾透明	7,490	7,870
149	6-696-09	483ラボシーリングテープ50.8巾 黒	7,490	7,870
149	6-696-13	483ラボシーリングテープ50.8巾 白	7,490	7,870
149	6-696-14	483ラボシーリングテープ50.8巾 黄	7,490	7,870
151	2-8966-01	ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27	2,500	2,700
151	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,000	3,200
180	1-1434-01	ステンレス保管庫 ACS-750K	113,100	124,500
180	1-1434-02	ステンレス保管庫 ACS-900K	127,800	141,200
180	1-1434-03	ステンレス保管庫 ACS-1200K	150,000	166,000
180	1-1434-04	ステンレス保管庫 ACS-1500K	157,100	174,000
180	1-1434-05	ステンレス保管庫 ACS-1800K	177,800	197,400
180	1-1434-06	ステンレス保管庫 ACS-750H	138,400	153,100
180	1-1434-07	ステンレス保管庫 ACS-900H	153,300	169,600
180	1-1434-08	ステンレス保管庫 ACS-1200H	185,600	206,100
180	1-1434-09	ステンレス保管庫 ACS-1500H	202,700	225,400
180	1-1434-10	ステンレス保管庫 ACS-1800H	228,400	254,200
180	1-1435-01	ステンレス保管庫 ACS-750KG	120,200	157,600
180	1-1435-02	ステンレス保管庫 ACS-900KG	136,400	175,800
180	1-1435-03	ステンレス保管庫 ACS-1200KG	161,300	203,800
180	1-1435-04	ステンレス保管庫 ACS-1500KG	171,100	214,700
180	1-1435-05	ステンレス保管庫 ACS-1800KG	194,700	241,400
180	1-1435-06	ステンレス保管庫 ACS-750HG	145,600	186,100
180	1-1435-07	ステンレス保管庫 ACS-900HG	162,000	204,500
180	1-1435-08	ステンレス保管庫 ACS-1200HG	196,900	243,800
180	1-1435-09	ステンレス保管庫 ACS-1500HG	216,700	266,100
180	1-1435-10	ステンレス保管庫 ACS-1800HG	245,300	298,200
193	1-610-05	赤液棒状温度計 -50~+50℃	910	980
193	1-610-07	赤液棒状温度計 -30~+105℃	500	560
193	1-610-08	赤液棒状温度計 -30~+50℃	400	490
193	1-610-10	赤液棒状温度計 -20~+105℃	340	420
193	1-610-11	赤液棒状温度計 -20~+50℃	360	410
193	1-610-12	赤液棒状温度計 -5~+105℃	300	370
193	1-610-13	赤液棒状温度計 0~+50℃	320	370
193	1-610-15	赤液棒状温度計 0~+150℃	560	640
194	1-622-11	パルマⅡ型湿度計 温度計付	6,200	7,000
194	1-627-01	トヤマ式乾湿計 -10~50℃	4,200	4,700
195	2-3507-01	デジタル温湿度計 PC-5400TRH	6,200	7,000
206	6-9555-11	ショートニングモニターH/SM 50	2,500	2,630
211	1-873-01	pHメーターULTRAPEN PT2	29,000	36,700
211	1-873-11	ペンタイプpHメーター交換用センサー	12,000	18,600
214	2-8884-01	pHインジケータ1.09535.0001	1,900	1,990
214	2-8884-02	pHインジケータ1.09532.0001	1,900	1,990
214	1-709-11	導電率計校正用溶液KCL-1800	2,230	2,700
215	2-8711-02	シンプルバック 080520-302	3,700	4,300
215	2-8711-03	シンプルバック 080520-303	3,700	4,300
215	2-8711-05	シンプルバック 080520-305	3,700	4,300
215	2-8711-06	シンプルバック 080520-306	3,700	4,300
215	2-8711-07	シンプルバック 080520-307	3,700	4,300
215	2-8711-15	シンプルバック 080520-315	3,700	4,300
215	2-8711-16	シンプルバック 080520-316	3,700	4,300
215	2-8711-08	シンプルバック 080520-308	3,700	4,300
215	2-8711-10	シンプルバック 080520-310	3,700	4,300
215	2-8711-11	シンプルバック 080520-311	3,700	4,300
215	2-8711-12	シンプルバック 080520-312	3,700	4,300
215	2-8711-13	シンプルバック 080520-313	4,200	4,300
215	2-8711-17	シンプルバック 080520-317	3,700	4,300
215	2-8711-18	シンプルバック 080520-318	3,700	4,300
215	2-8711-19	シンプルバック 080520-319	3,700	4,300
215	2-8711-21	シンプルバック 080520-321	3,700	4,300
216	6-8675-01	バックテスト WAK-pH	4,000	4,600
216	6-8675-02	バックテスト WAK-BTB	4,000	4,600
216	6-8675-03	バックテスト WAK-BCG	4,000	4,600
216	6-8675-05	バックテスト WAK-CIO-DP	4,000	4,600
216	6-8675-06	バックテスト WAK-Cr6+	4,000	4,600
216	6-8675-07	バックテスト WAK-Zn	4,000	4,600
216	6-8675-08	バックテスト WAK-Fe2+	4,000	4,600
216	6-8675-09	バックテスト WAK-Fe2+(D)	4,000	4,600
216	6-8675-10	バックテスト WAK-Fe	4,000	4,600
216	6-8675-11	バックテスト WAK-Fe(D)	4,000	4,600
216	6-8675-12	バックテスト WAK-NO2	4,000	4,600
216	6-8675-13	バックテスト WAK-Ni	4,000	4,600
216	6-8675-14	バックテスト WAK-Cu	4,000	4,600

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
216	6-8675-15	バックテスト WAK-NO3	4,000	4,600
216	6-8675-16	バックテスト WAK-PNL	4,000	4,600
216	6-8675-54	バックテスト WAK-T-CIO	4,000	4,600
216	6-8675-20	バックテスト WAK-Mn	4,000	4,600
216	6-8675-21	バックテスト WAK-PO4	4,000	4,600
216	6-8675-22	バックテスト WAK-F	4,000	4,600
216	6-8675-23	バックテスト WAK-SiO2	4,000	4,600
216	6-8675-24	バックテスト WAK-SiO2(D)	4,000	4,600
216	6-8675-25	バックテスト WAK-HYD	4,000	4,600
216	6-8675-26	バックテスト WAK-FOR	4,000	4,600
216	6-8675-27	バックテスト WAK-AI	4,000	4,600
216	6-8675-28	バックテスト WAK-H2O2	4,000	4,600
216	6-8675-29	バックテスト WAK-Ag	4,000	4,600
216	6-8675-31	バックテスト WAK-TH	4,000	4,600
216	6-8675-34	バックテスト WAK-Au	4,000	4,600
216	6-8675-35	バックテスト WAK-S	4,000	4,600
216	6-8675-36	バックテスト WAK-B	4,000	4,600
216	6-8675-38	バックテスト WAK-CI(D)	4,000	4,600
216	6-8675-39	バックテスト WAK-CIO(C)	4,000	4,600
216	6-8675-41	バックテスト WAK-NO2(C)	4,000	4,600
216	6-8675-42	バックテスト WAK-NO3(C)	4,000	4,600
216	6-8675-43	バックテスト WAK-O3	4,000	4,600
216	6-8675-44	バックテスト WAK-TBL	4,000	4,600
216	6-8675-45	バックテスト WAK-TBH	4,000	4,600
216	6-8675-46	バックテスト WAK-PO4(D)	4,000	4,600
216	6-8675-51	バックテスト WAK-PO4(C)	4,000	4,600
216	6-8675-52	バックテスト WAK-Cr-T	4,000	4,600
216	6-8675-53	バックテスト WAK-CIO2	4,000	4,600
216	6-8675-69	バックテストWAK-B(C)	4,000	4,600
216	6-8675-70	バックテストWAK-CI(300)	4,000	4,600
216	6-8675-71	バックテストWAK-CI(200)	4,000	4,600
216	6-8675-72	バックテストWAK-CuM	4,000	4,600
216	6-8675-73	バックテストWAK-Me	4,000	4,600
216	6-8675-75	バックテストWAK-Ni(D)	4,000	4,600
216	6-8675-76	バックテストWAK-Pd	4,000	4,600
216	6-8675-80	バックテストWAK-CS	4,000	4,600
216	6-8675-81	バックテストWAK-PR	4,000	4,600
216	6-8675-82	バックテストWAK-NaClO2	4,000	4,600
216	6-8675-86	バックテストWAK-MAL	4,000	4,600
217	1-6771-01	エムクアント分析試験紙 アルミニウム	9,300	9,990
217	1-6771-02	エムクアント分析試験紙 アンモニウム	7,300	7,610
217	1-6771-27	エムクアント分析試験紙 七素	15,000	15,700
217	1-6771-22	エムクアント分析試験紙 塩素(低濃度)	4,500	4,690
217	1-6771-23	エムクアント分析試験紙 塩素(高濃度)	4,500	4,690
217	1-6771-07	エムクアント分析試験紙 硫酸	5,900	6,150
217	1-6771-08	エムクアント分析試験紙 コバルト	5,900	6,150
217	1-6771-09	エムクアント分析試験紙 銅	5,100	5,320
217	1-6771-10	エムクアント分析試験紙 シアン化物	10,300	10,900
217	1-6771-11	エムクアント分析試験紙 鉄	4,200	4,390
217	1-6771-12	エムクアント分析試験紙 鉛	8,800	9,170
217	1-6771-13	エムクアント分析試験紙 マンガン	12,900	13,500
217	1-6771-14	エムクアント分析試験紙 モリブデン	10,000	10,500
217	1-6771-15	エムクアント分析試験紙 ニッケル	4,100	4,280
217	1-6771-16	エムクアント分析試験紙 リン酸	7,500	7,820
217	1-6771-18	エムクアント分析試験紙 硫酸	4,900	5,110
217	1-6771-19	エムクアント分析試験紙 スズ	9,800	10,300
217	1-6771-20	エムクアント分析試験紙 総硬度	4,400	4,590
217	1-6771-24	エムクアント分析試験紙 過酸化	3,900	4,070
217	1-6771-25	エムクアント分析試験紙 硝酸	4,000	4,170
217	1-6771-26	エムクアント分析試験紙 亜硝酸	3,900	4,070
221	2-5855-01	リフレクトクアント 16892-1M	14,600	15,300
221	2-5855-02	リフレクトクアント 16899-1M	14,600	15,300
221	2-5855-03	リフレクトクアント 16977-1M	14,400	15,100
221	2-5855-04	リフレクトクアント 16981-1M	6,500	6,770
221	2-5855-05	リフレクトクアント 16730-1M	4,500	4,690
221	2-5855-06	リフレクトクアント 16993-1M	15,600	16,400
221	2-5855-07	リフレクトクアント 16896-1M	13,300	13,900
221	2-5855-10	リフレクトクアント 16989-1M	13,300	13,900
221	2-5855-11	リフレクトクアント 16732-1M	12,700	13,300
221	2-5855-12	リフレクトクアント 16975-1M	6,500	6,770
221	2-5855-13	リフレクトクアント 16976-1M	6,500	6,770
221	2-5855-14	リフレクトクアント 16974-1M	6,500	6,770
221	2-5855-15	リフレクトクアント 16731-1M	8,300	8,650
221	2-5855-16	リフレクトクアント 16894-1M	8,800	9,170
221	2-5855-17	リフレクトクアント 16996-1M	6,500	6,770

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
221	2-5855-20	リフレクトクアント 16978-1M	10,800	11,400
221	2-5855-21	リフレクトクアント 16987-1M	6,500	6,770
221	2-5855-23	リフレクトクアント 16720-1M	8,100	8,440
221	2-5855-24	リフレクトクアント 16982-1M	6,500	6,770
221	2-5855-25	リフレクトクアント 16983-1M	7,000	7,290
221	2-5855-30	リフレクトクアント 16995-1M	6,500	6,770
221	2-5855-31	リフレクトクアント 16971-1M	6,500	6,770
221	2-5855-32	リフレクトクアント 16973-1M	6,500	6,770
221	2-5855-35	リフレクトクアント 16136-1M	34,800	36,300
221	2-5855-37	リフレクトクアント 16124-1M	8,000	8,340
221	2-5855-38	リフレクトクアント 16125-1M	8,100	8,440
221	2-5855-40	リフレクトクアント 16127-1M	16,700	17,500
221	2-5855-41	リフレクトクアント 16128-1M	17,500	18,300
221	2-5855-44	リフレクトクアント 16992-1M	11,900	12,500
221	1-8523-02	RQデータ 16998-1M	59,400	61,900
221	1-8523-03	RQリキャリブレーション16954-1M	6,400	6,670
225	2-3688-11	アレルゲン検査DDSキット加熱食品用	141,000	145,000
225	2-3687-11	アレルゲン検査DDSキット未加熱食品用	48,800	49,000
225	2-3687-12	アレルゲン検査DDSキット未加熱 卵小麦	111,000	113,000
231	2-3139-01	ヒスタミン検査DDSキットヒスタミン	189,000	213,000
234	1-4360-01	ソックスレー抽出器 II型 1054	32,600	33,700
234	1-4360-02	抽出部 0052-01-10	11,000	11,600
234	1-4360-03	球入冷却器 0010-12-10	9,900	10,400
235	2-3757-01	タンパク質分析キット DDSケルダール	463,000	468,000
235	1-4559-03	薬包紙(純白模造)2042-000(大)	490	540
255	3-5440-01	光学式屈折計45-01	22,000	23,100
255	3-5440-02	光学式屈折計45-02	22,000	23,100
255	3-5440-04	光学式屈折計45-03	22,000	23,100
255	3-5440-05	光学式屈折計45-08	22,000	23,100
255	3-5440-06	光学式屈折計45-05	22,000	23,100
255	3-5440-07	光学式屈折計45-06	22,000	23,100
255	3-5440-08	光学式屈折計45-65	26,000	27,300
255	3-4682-01	認証標準物質90-401	8,000	8,500
255	3-4682-02	認証標準物質90-402	8,000	8,500
255	3-4682-03	認証標準物質90-403	8,000	8,500
255	3-4682-04	認証標準物質90-404	8,000	8,500
255	3-4682-05	認証標準物質90-405	8,000	8,500
255	3-4682-06	認証標準物質90-406	8,000	8,500
255	3-4682-07	認証標準物質90-407	8,000	8,500
255	3-4682-08	認証標準物質90-408	8,000	8,500
255	3-4682-09	認証標準物質90-418	8,000	8,500
255	3-4682-10	認証標準物質90-435	6,000	6,500
257	3-4681-01	携帯型デジタル屈折計38-28	26,000	27,300
257	3-4681-02	携帯型デジタル屈折計38-A1	49,000	51,500
257	3-4681-03	携帯型デジタル屈折計38-54	29,000	30,500
257	3-4681-04	携帯型デジタル屈折計38-A3	51,000	53,500
257	3-4681-05	携帯型デジタル屈折計38-B1	51,000	53,500
257	3-4681-06	携帯型デジタル屈折計38-H6	51,000	53,500
257	3-4681-07	携帯型デジタル屈折計38-H7	51,000	53,500
257	3-4681-08	携帯型デジタル屈折計38-H8	51,000	53,500
260	2-7423-11	味覚キット-PRO冷凍タイプ	29,000	29,500
269	3-3382-06	塩化マグネシウム10L 42002919	13,000	15,400
269	3-3382-08	N/5塩酸 10L 42003299	10,000	15,000
269	3-3382-10	N/2 塩酸 5L 42005078	6,000	8,700
269	3-3382-11	1N塩酸 10L 42003579	10,000	15,400
269	3-3382-19	500ML酢酸ナトリウム42004675	8,300	12,200
269	3-3382-23	(N/10)硝酸銀 5L42002118	13,500	15,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
269	3-3382-33	NaOH エタノール性42004625	4,000	15,800
270	2-3647-15	試薬イソブチルアルコール02002545	1,000	1,100
270	2-3647-21	試薬 ブドウ糖	1,700	1,750
270	2-3647-51	試薬 1-プロパノール160-04875	1,300	1,350
270	2-3647-54	試薬 25gサリチル酸190-00162	1,100	1,200
270	2-3647-65	試薬硫酸ナトリウム無水190-03675	1,300	1,350
270	2-3647-74	試薬 インドール試薬 440-08205	5,600	8,600
270	2-3127-03	アンモニア水(28%)010-01895	2,050	2,100
270	2-3127-08	過酸化水素 特級 080-00935	2,400	2,550
270	2-3127-24	プロピレングリコール 160-05015	1,300	1,400
270	3-4763-04	L-酒石酸水素カリウム47005245	2,700	2,900
278	2-3591-01	エアシャワー用粘着シート MAX4000	19,500	25,000
278	2-3591-02	エアシャワー用粘着シート MAX4100	19,500	25,000
278	2-3591-03	エアシャワー粘着シートMAX4001BK	19,500	25,000
278	2-3591-04	エアシャワー粘着シートMAX4101BK	19,500	25,000
301	3-4751-11	交換用マスクMAX-1800M	2,800	2,500
301	8-3051-03	フェイスマスク透明パイザー付EH201	6,300	5,800
314	2-7355-01	EVAアームカバー A-2 半透明	3,000	3,600
314	2-7355-02	EVAアームカバー A-2 ピンク	3,000	3,600
314	2-7355-03	EVAアームカバー A-2 ブルー	3,000	3,600
314	2-2258-01	異物混入防止腕カバーNF1033 M	25,000	28,000
314	2-2258-02	異物混入防止腕カバーNF1033 L	25,000	28,000
317	2-5859-08	衛生帽子(男子・女子用) HS-3	1,800	1,900
317	2-5859-03	衛生帽子(男子・女子用)1-11	1,900	2,000
317	2-5859-04	衛生帽子 1-13	1,970	2,060
317	2-5859-06	衛生帽子 1-17	1,750	2,000
322	2-7367-01	しなやか胸付前掛 A-7 ホワイト	1,100	1,350
322	2-7367-02	しなやか胸付前掛 A-7 ピンク	1,100	1,350
322	2-7367-03	しなやか胸付前掛 A-7 ブルー	1,100	1,350
334	2-3817-01	涼しいの何でか? 3-7L	9,400	10,300
334	2-3817-02	涼しいの何でか? 16L	31,000	34,200
362	7-4037-02	ニューマティッククリーナー CVC-370	79,700	86,500
362	7-5623-11	電動バキュームクリーナーJX-3030	141,000	157,000
362	7-5623-03	バキュームクリーナーJX4530 100V	226,000	234,000
362	7-5623-06	電動バキュームクリーナー JX-6005	239,000	277,000
362	7-5623-07	電動バキュームクリーナー JX-6010	326,000	347,000
375	2-7505-01	スコッチブライト No. 96	230	250
375	2-7505-02	スポンジタワシ3008	230	250
375	2-7504-01	スコッチブライト No. 3005青	380	410
375	3-1642-01	ネットスポンジNo. 9300黄 10個	4,500	4,730
375	3-1642-02	ネットスポンジNo. 9300ピンク10個	4,500	4,730
375	3-1642-03	ネットスポンジNo. 9300青 10個	4,500	4,730
375	3-1642-04	ネットスポンジNo. 9300緑 10個	4,500	4,730
376	2-6315-01	がんこたわし厨房用 10入	2,900	3,040
376	2-6315-02	がんこたわし荒目 10入	5,810	6,100
376	2-6315-03	ハイバット鍋釜用 10入	4,360	4,580
376	2-6315-04	スポンジたわし 異物混入対策用	2,900	3,040
381	2-7257-13	FXモップCL363-1240エコラージ	3,500	3,800
388	2-4196-01	ワイピングクロスNo. 2012青	2,000	2,100
388	2-4196-02	ワイピングクロスNo. 2012白	2,000	2,100
388	2-4196-03	ワイピングクロスNo. 2012赤	2,000	2,100
392	2-3433-01	ニューソフトまな板 S6 490×340	6,500	7,200
392	2-3433-02	ニューソフトまな板 S7 700×290	7,700	8,600
394	5-194-01	ステン大型ボール NO. 6 4L	2,200	2,380
394	5-194-02	ステン大型ボール NO. 23 18L	8,600	9,400
419	1-7221-01	ストライプテープ 5702 黒/黄	7,010	7,360



- 大阪本社
- 東京オフィス
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- つくば営業所
- 静岡営業所
- 京都営業所
- 広島営業所
- 高松営業所
- 福岡営業所
- 沖縄営業所

価 格 改 定 表

アスレ研究設備カタログ2018
アスレ研究設備カタログ2020

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より
価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■アスレ研究設備カタログ2018／アスレ研究設備カタログ2020

2019年11月1日より実施

2018/頁	2020/頁	品番	商品名	旧価格	新価格
224	242	3-2014-04	流し台 HPK1-600-430	93,000	110,000
224	242	3-2014-05	流し台 HPK1-750-430	102,000	120,000
224	242	3-2014-01	流し台 HPK1-900-430	108,000	123,000
224	242	3-2014-02	流し台 HPK1-1200-430	131,000	147,000
224	242	3-2014-03	流し台 HPK1-1500-430	150,000	169,000
224	242	3-2013-04	流し台 HPK1-600-304	118,000	137,000
224	242	3-2013-05	流し台 HPK1-750-304	128,000	149,000
224	242	3-2013-01	流し台 HPK1-900-304	135,000	153,000
224	242	3-2013-02	流し台 HPK1-1200-304	164,000	185,000
224	242	3-2013-03	流し台 HPK1-1500-304	204,000	230,000
225	243	1-8942-01	流し台 KP1-400	27,600	31,000
225	243	1-8942-02	流し台 KP1-450	27,600	31,000
225	243	1-8942-03	流し台 KP1-500	30,300	34,000
225	243	1-8942-04	流し台 KP1-600	30,700	35,000
225	243	1-8942-05	流し台 KP1-750	57,400	65,000
225	243	1-8942-06	流し台 KP1-900	62,900	71,000
225	243	1-8942-07	流し台 KP1-1200	70,700	79,000
225	243	1-8942-08	流し台 KP1-1500	94,000	106,000
225	243	1-8942-09	流し台 KP1-1800	111,200	125,000
225	243	1-8943-01	流し台 KPM1-750R	37,200	42,000
225	243	1-8943-02	流し台 KPM1-900R	39,600	45,000
225	243	1-8943-03	流し台 KPM1-1200R	55,800	63,000
225	243	1-8943-04	流し台 HPM1-900R	58,700	66,000
225	243	1-8943-05	流し台 HPM1-1200R	69,400	78,000
225	243	1-8943-06	流し台 HPM1-1500R	121,800	137,000
225	243	1-8948-01	流し台 KF-900	71,600	81,000
225	243	1-8948-02	流し台 KF-1200	82,700	93,000
225	243	1-8948-03	流し台 KF-1500	88,900	100,000
228	246	3-8028-01	全自動洗浄機 PG8583	1,650,000	1,820,000
228	246	3-8028-02	全自動洗浄機 PG8583CD	2,580,000	2,840,000
244	262	1-6586-01	作業台 SWRA-660-II	35,100	40,800
244	262	1-6586-02	作業台 SWRA-975-II	40,300	47,600
244	262	1-6586-03	作業台 SWRA-960-II	36,100	40,900
244	262	1-6586-04	作業台 SWRA-975-II	40,900	48,500
244	262	1-6586-05	作業台 SWRA-1260-II	41,400	49,100
244	262	1-6586-06	作業台 SWRA-1275-II	45,000	52,600
244	262	1-6586-07	作業台 SWRA-1560-II	45,500	53,200
244	262	1-6586-08	作業台 SWRA-1575-II	49,300	58,200
244	262	1-6586-09	作業台 SWRA-1590-II	52,400	61,800
244	262	1-6586-10	作業台 SWRA-1860-II	47,800	55,500
244	262	1-6586-11	作業台 SWRA-1875-II	50,700	59,500
244	262	1-6586-12	作業台 SWRA-1890-II	57,500	67,400
244	262	1-6600-01	作業台 SWR-660-II	29,600	32,200
244	262	1-6600-02	作業台 SWR-775-II	33,200	38,500
244	262	1-6600-03	作業台 SWR-960-II	27,400	32,300
244	262	1-6600-04	作業台 SWR-975-II	33,700	39,400
244	262	1-6600-05	作業台 SWR-1260-II	34,200	40,500
244	262	1-6600-06	作業台 SWR-1275-II	35,900	43,500
244	262	1-6600-07	作業台 SWR-1560-II	37,100	44,600
244	262	1-6600-08	作業台 SWR-1575-II	41,200	49,100
244	262	1-6600-09	作業台 SWR-1590-II	44,000	51,900
244	262	1-6600-10	作業台 SWR-1860-II	39,600	46,900
244	262	1-6600-11	作業台 SWR-1875-II	42,400	50,400
244	262	1-6600-12	作業台 SWR-1890-II	48,800	57,500
244	262	1-6601-01	立ち作業台 SWRH-660-II	33,000	39,600
244	262	1-6601-02	立ち作業台 SWRH-775-II	37,800	45,800
244	262	1-6601-03	立ち作業台 SWRH-960-II	34,700	39,700
244	262	1-6601-04	立ち作業台 SWRH-975-II	39,700	46,700
244	262	1-6601-05	立ち作業台 SWRH-1260-II	40,300	47,900
244	262	1-6601-06	立ち作業台 SWRH-1275-II	43,700	50,800
244	262	1-6601-07	立ち作業台 SWRH-1560-II	47,000	52,000
244	262	1-6601-08	立ち作業台 SWRH-1575-II	49,900	56,400
244	262	1-6601-09	立ち作業台 SWRH-1590-II	51,900	61,500
244	262	1-6601-10	立ち作業台 SWRH-1860-II	47,900	54,300
244	262	1-6601-11	立ち作業台 SWRH-1875-II	51,900	57,700
244	262	1-6601-12	立ち作業台 SWRH-1890-II	59,900	67,100
244	262	1-6578-02	作業台 SWRU-775-II	54,800	62,500
244	262	1-6578-03	作業台 SWRU-960-II	48,700	55,900
244	262	1-6578-04	作業台 SWRU-975-II	55,300	63,400
244	262	1-6578-05	作業台 SWRU-1260-II	55,500	64,100
244	262	1-6578-06	作業台 SWRU-1275-II	57,500	67,500
244	262	1-6578-07	作業台 SWRU-1560-II	58,400	68,200
244	262	1-6578-08	作業台 SWRU-1575-II	62,800	73,100
244	262	1-6578-09	作業台 SWRU-1590-II	66,000	76,300
244	262	1-6578-10	作業台 SWRU-1860-II	60,900	70,500

2018/頁	2020/頁	品番	商品名	旧価格	新価格
244	262	1-6578-11	作業台 SWRU-1875-II	64,000	74,400
244	262	1-6578-12	作業台 SWRU-1890-II	70,800	81,900
244	262	1-6619-01	キャスター付作業台 SWRC-660-II	37,100	43,400
244	262	1-6619-02	キャスター付作業台 SWRC-775-II	42,200	50,300
244	262	1-6619-03	キャスター付作業台 SWRC-960-II	39,000	43,400
244	262	1-6619-04	キャスター付作業台 SWRC-975-II	42,900	51,200
244	262	1-6619-05	キャスター付作業台 SWRC-1260-II	44,100	51,600
244	262	1-6619-06	キャスター付作業台 SWRC-1275-II	47,700	55,300
244	262	1-6619-07	キャスター付作業台 SWRC-1560-II	49,300	55,800
244	262	1-6619-08	キャスター付作業台 SWRC-1575-II	54,400	61,000
244	262	1-6619-09	キャスター付作業台 SWRC-1590-II	57,600	67,200
244	262	1-6619-10	キャスター付作業台 SWRC-1860-II	51,900	58,100
244	262	1-6619-11	キャスター付作業台 SWRC-1875-II	55,900	62,300
244	262	1-6619-12	キャスター付作業台 SWRC-1890-II	63,900	72,800
245	263	3-2017-01	セラミック天板作業台 HCS-1200	120,000	135,000
245	263	3-2017-02	セラミック天板作業台 HCS-1500	132,000	150,000
245	263	3-2017-03	セラミック天板作業台 HCS-1800	157,000	181,000
245	263	3-2017-04	セラミック天板作業台 HCS-1200W	130,000	147,000
245	263	3-2017-05	セラミック天板作業台 HCS-1500W	154,000	173,000
245	263	3-2017-06	セラミック天板作業台 HCS-1800W	190,000	214,000
245	263	3-2018-01	セラミック天板作業台 TCS-1200	134,000	152,000
245	263	3-2018-02	セラミック天板作業台 TCS-1500	145,000	163,000
245	263	3-2018-03	セラミック天板作業台 TCS-1800	172,000	198,000
245	263	3-2018-04	セラミック天板作業台 TCS-1200W	142,000	160,000
245	263	3-2018-05	セラミック天板作業台 TCS-1500W	167,000	189,000
245	263	3-2018-06	セラミック天板作業台 TCS-1800W	208,000	239,000
271	290	3-1497-01	セフティキャビネットSM-3E	195,000	199,000
271	290	3-1497-02	セフティキャビネット SM-3E1N	255,000	261,000
271	290	3-1498-01	セフティキャビネットGM-3E	245,000	251,000
271	290	3-1498-02	セフティキャビネット GM-3E1N	295,000	302,000
272	291	3-5018-31	セフティキャビネット SU-3E	105,000	109,000
272	291	3-5018-32	セフティキャビネット SU-5E	175,000	182,000
272	291	3-5018-33	セフティキャビネット SU-3LE	210,000	219,000
272	291	3-5823-31	セフティキャビネット SF-3BE	173,000	179,000
272	291	3-5823-32	セフティキャビネット SF-5BE	246,000	255,000
272	291	3-5017-21	セフティキャビネット GU-3E	120,000	125,000
272	291	3-5017-22	セフティキャビネット GU-5E	155,000	161,000
272	291	3-5823-33	セフティキャビネット GF-3BE	198,000	205,000
272	291	3-5823-34	セフティキャビネット GF-5BE	255,000	264,000
272	291	3-5823-36	セフティキャビネット GYF-3BE	190,000	197,000
272	291	3-5018-43	セフティキャビネット SU-3E1N	139,000	145,000
272	291	3-5018-44	セフティキャビネット SU-5E1N	228,000	237,000
272	291	3-5018-41	セフティキャビネット SU-3E1W	148,000	153,000
272	291	3-5018-42	セフティキャビネット SU-5E1W	237,000	246,000
272	291	3-5823-45	セフティキャビネット SF-3BE1N	226,000	234,000
272	291	3-5823-46	セフティキャビネット SF-5BE1N	326,000	338,000
272	291	3-5823-41	セフティキャビネット SF-3BE1W	236,000	244,000
272	291	3-5823-42	セフティキャビネット SF-5BE1W	336,000	348,000
272	291	3-5017-33	セフティキャビネット GU-3E1N	157,000	163,000
272	291	3-5017-34	セフティキャビネット GU-5E1N	200,000	208,000
272	291	3-5017-31	セフティキャビネット GU-3E1W	166,000	173,000
272	291	3-5017-32	セフティキャビネット GU-5E1W	210,000	218,000
272	291	3-5823-47	セフティキャビネット GF-3BE1N	260,000	269,000
272	291	3-5823-48	セフティキャビネット GF-5BE1N	316,000	327,000
272	291	3-5823-43	セフティキャビネット GF-3BE1W	270,000	280,000
272	291	3-5823-44	セフティキャビネット GF-5BE1W	350,000	362,000
272	290	3-1485-01	セフティキャビネットSU-1	56,000	58,000
273	292	3-5016-23	セフティキャビネット HU-3E	114,000	118,000
273	292	3-5016-24	セフティキャビネット HU-5E	159,000	165,000
273	292	3-5016-31	セフティキャビネット HU-3E用棚板	7,000	7,300
273	292	3-5016-32	セフティキャビネット HU-5E用棚板	10,000	10,400
273	292	1-5942-01	セフティキャビネット TU-3E	136,000	141,000
273	292	1-5942-02	セフティキャビネット TU-5E	189,000	197,000
273	292	3-5823-18	GYF-3BE用500mlスタンド	13,000	13,400
273	292	3-5823-19	GYF-3BE用1000mlスタンド	12,000	12,400
273	292	3-5823-17	セフティキャビネットFX ベース	30,000	31,000
273	292	3-5823-25	スタンダードベースBS-5E	36,000	38,000
273	292	3-5823-23	漏液防止ベースBP-3E	50,000	52,000
273	292	3-5823-24	漏液防止ベースBP-5E	60,000	62,000
273	292	1-5942-11	ネームプレート SU-M	1,800	1,900
273	292	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
274	292	1-7612-01	薬品庫用排気ダクト(φ100mm)	10,500	11,000
276	293	3-1486-01	スリム薬品保管庫SC-100FH	136,000	140,000
276	293	3-1486-02	スリム薬品保管庫SC-100FHH	230,000	237,000
276	293	3-1486-03	スリム薬品保管庫SC-100FHG	150,000	155,000

■アスレ研究設備カタログ2018／アスレ研究設備カタログ2020

2019年11月1日より実施

2018/頁	2020/頁	品番	商品名	旧価格	新価格
224	293	3-1486-04	スリム薬品保管庫SC-100FHGH	248,000	256,000
276	293	3-1487-01	スリム薬品保管庫SC-50FD	88,000	91,000
276	293	3-1487-02	スリム薬品保管庫SC-50FDH	136,000	140,000
277	296	3-060-01	薬品庫 SH-G型	579,000	596,000
277	296	3-060-11	薬品庫SH型 SH-S	598,000	619,000

2018/頁	2020/頁	品番	商品名	旧価格	新価格
277	296	3-060-12	薬品庫SH型 SH-YG	642,000	661,000
277	296	3-060-02	薬品庫SH型 予備棚板レール付	12,800	13,600
277	296	3-060-03	薬品庫SH型 500mL用仕切板	11,500	12,700
277	296	3-060-04	薬品庫SH型1L ガロン瓶仕切板	11,500	12,700



- 大阪本社
- 東京オフィス 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
- つくば営業所 静岡営業所 京都営業所 広島営業所 高松営業所
- 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

アズピュア クリーン環境・静電対策カタログ2019

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
88	1-2354-11	コンボテスター X3	130,500	133,110
105	2-818-01	ビオラモガンマ照射済ウェアVGW-01S	33,800	35,500
105	2-818-02	ビオラモガンマ照射済ウェアVGW-02M	33,800	35,500
105	2-818-03	ビオラモガンマ照射済ウェアVGW-03L	33,800	35,500
105	2-818-04	ビオラモガンマ照射済ウェアVGW-04XL	33,800	35,500
106	5-001-31	アイボーイ細口 滅菌済 50ml	130	160
106	5-001-32	アイボーイ細口 滅菌済 100ml	140	170
106	5-001-33	アイボーイ細口 滅菌済 250ml	190	220
106	5-001-34	アイボーイ細口 滅菌済 500ml	310	340
106	5-002-31	アイボーイ広口 滅菌済 50ml	130	160
106	5-002-32	アイボーイ広口 滅菌済 100ml	140	170
106	5-002-33	アイボーイ広口 滅菌済 250ml	200	230
106	5-002-34	アイボーイ広口 滅菌済 500ml	320	350

 **アズワン株式会社**

大阪本社

東京オフィス

つくば営業所

福岡営業所

横浜支店

静岡営業所

沖縄営業所

名古屋支店

京都営業所

札幌営業所

広島営業所

仙台営業所

高松営業所

価格改定表

アズツール 生産現場向け副資材カタログ2018-2019

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
12	3-6080-01	使い捨て式防じんマスク4800N95 M	8,300	8,530
14	2-9534-01	保護ゴーグル1653701JP	2,100	2,250
31	2-9527-01	液体吸収シートGB100M	11,400	13,500
31	2-9527-02	液体吸収シートOB100M	11,400	13,500
31	3-1583-01	液体吸収ソックスGQ20	12,000	14,700
31	2-985-03	緊急液体吸収キットCSK6E	19,800	22,000
32	61-9449-25	APPQO550S 乾湿両用クリーナー	38,900	41,000
32	61-9449-24	APPQO550 乾湿両用クリーナー	63,800	67,000
32	61-9449-64	AJL750S 手押し式 エコスイーパー	26,700	29,000
32	61-9449-65	AJL920S 手押し式 エコスイーパー	60,000	65,000
37	3-1641-01	パワーパッドNo. 3008	220	250
37	3-1642-01	ネットスポンジNo. 9300黄 10個	4,500	4,730
37	3-1642-02	ネットスポンジNo. 9300ピンク10個	4,500	4,730
37	3-1642-03	ネットスポンジNo. 9300青 10個	4,500	4,730
37	3-1642-04	ネットスポンジNo. 9300緑 10個	4,500	4,730
37	3-5494-01	タッククロス 7910J	2,810	3,580
38	7-2787-01	アズワンのコピー用紙 A4	1,540	1,700
48	3-1648-01	電気絶縁用ビニールテープ117 黒	70	75
48	3-1648-02	電気絶縁用ビニールテープ117 灰	70	75
48	3-1648-03	電気絶縁用ビニールテープ117 赤	70	75
48	3-1648-04	電気絶縁用ビニールテープ117 白	70	75
48	3-1648-05	電気絶縁用ビニールテープ117 青	70	75
48	3-1648-06	電気絶縁用ビニールテープ117 黄	70	75
48	3-1648-07	電気絶縁用ビニールテープ117 緑	70	75
48	3-1648-08	電気絶縁用ビニールテープ117 透明	70	75
48	3-1648-09	電気絶縁用ビニールテープ117 ベージュ	70	75
48	3-1649-01	電気絶縁用ビニールテープ117 黒 20	110	140

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
48	3-1649-02	電気絶縁用ビニールテープ117 灰 20	110	140
48	3-1649-03	電気絶縁用ビニールテープ117 赤 20	110	140
48	3-1649-04	電気絶縁用ビニールテープ117 白 20	110	140
48	3-1649-05	電気絶縁用ビニールテープ117 青 20	110	140
48	3-1649-06	電気絶縁用ビニールテープ117 黄 20	110	140
48	3-1649-07	電気絶縁用ビニールテープ117 緑 20	110	140
48	3-1649-08	電気絶縁用ビニールテープ117 透明20	110	140
48	3-1649-09	電気絶縁用ビニールテープ117ベージュ20	110	140
48	3-1649-10	電気絶縁用ビニールテープ117 水色20	110	140
75	3-6823-17	専用ACアダプタ・USBケーブルセット	2,800	3,450
81	4-560-03	台はかり PLS150K5	48,000	42,500
81	4-541-03	カウンティングスケール CS15K05	54,000	46,000
81	4-541-04	カウンティングスケール CS30K1	54,000	46,000
83	3-8232-01	検電器 VD16	980	800
84	3-6697-01	高性能直流安定化電源 DCP3003	31,000	32,000
84	3-6697-02	高性能直流安定化電源 DCP3005	32,000	33,000
84	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,000	3,200
89	4-574-02	デジタルデブスゲージ DPG200	13,000	11,000
119	61-9448-99	APD-25 吐出専用ドラムポンプ加圧式	95,100	105,000
119	61-9449-73	APD-20N 吐出専用ドラムポンプ	74,500	80,000
119	61-9449-05	APD-25N 吐出専用ドラムポンプ加圧式	111,200	134,000
119	61-9449-69	APD-20G 吐出専用ドラムポンプ	83,000	101,000
119	61-9449-02	APD-25G 吐出専用ドラムポンプ加圧式	118,100	144,000
119	61-9449-72	APD-20GN 吐出専用ドラムポンプ	84,500	93,000
119	61-9449-04	APD-25GN 吐出専用ドラムポンプ	125,200	152,000
120	61-9449-74	エアバキュームポンプ APDQ-25	66,500	71,000
120	61-9450-07	E-C ドラム缶残量計 液面チェッカー	3,500	4,000



- 大阪本社
- 東京オフィス 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所 仙台営業所
- つくば営業所 静岡営業所 京都営業所 広島営業所 高松営業所
- 福岡営業所 沖縄営業所

価格改定表

介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年11月1日

平素は格別のお引立てを賜わり、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、諸般の事情により弊社発刊のカタログ掲載商品の一部を、2019年11月1日より価格改定させていただきます。

何卒、弊社事情をご賢察の上、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 **アズワン株式会社**

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
7	2-7505-01	スコッチブライト No. 96	230	250
7	2-7504-01	スコッチブライト No. 3005青	380	410
14	0-4480-12	ランドリーカート ランドリー用袋	7,200	7,900
14	0-5989-01	ファスナー付きランドリー袋 FY-5	8,800	11,000
18	62-0929-14	ヌメールカバータイプ20g 1個	600	630
18	62-0929-16	ヌメールカバー取替用20g 2個	500	530
18	62-0929-18	ヌメール吊下げ35g 2個	680	710
21	8-9531-01	デュー水に流せるティッシュ 180W	620	640
22	8-9773-02	ペーパーホルダー PT200	2,250	2,500
22	8-5403-01	タオルホルダー OT-568-200-0	5,100	5,300
28	7-5759-01	カロリーメイト メイトB チーズ味	270	200
28	7-5759-02	カロリーメイト カロリーB フルーツ味	270	200
28	7-5759-03	カロリーメイト チョコB チョコレート味	270	200
44	8-8335-01	ストロー付カップ220ml	1,200	1,320
45	62-1365-14	800204 ホルダー付吸いのみ	980	1,080
45	0-1039-01	吸香器(ホルダー付)200mlブルー	1,120	1,230
45	0-1039-02	吸香器(ホルダー付)200mlピンク	1,120	1,230
48	7-2706-01	吸引くるりナブラシ桃 05000217	570	590
48	7-2706-02	吸引くるりナブラシ青 05000218	570	590
50	7-2707-01	柄付くるりナブラシ桃 05000214	470	500
50	7-2707-02	柄付くるりナブラシ青 05000215	470	500
60	7-4321-01	プロシエア入れ歯ケースPDB-W	190	160
63	6-336-08	シリコン栓 No. 8 1個入	128	135
65	7-4860-01	温度計付シャワーヘッド	6,800	5,200
78	0-7895-02	洗髪用チェアー NSC-02	380,000	400,000
91	0-6040-01	ポート型湯温計 ピンク	660	750
91	0-6040-02	ポート型湯温計 ブルー	660	750
92	0-4636-01	ボディタオルB-083レギュラータイプ	900	700
106	8-1257-03	移乗用ボード EZ-250	25,500	22,500
107	7-5953-01	移乗ボード ボードタイプ(全身用ワイド)	68,000	65,000
109	0-6620-02	オーバーテーパー昇降ネジ止 HP1060	18,900	17,000
114	7-1231-01	エアーマットNVA-200	39,800	35,800
114	7-1231-11	エアーマット 200用エアセル	1,800	1,600
114	7-1232-01	エアーマットNVA-300	54,800	52,800
119	0-3345-01	ドームパッド A 帯電防止加工	7,500	9,000
119	0-3345-02	ドームパッド B 帯電防止加工	7,600	9,000
125	0-2376-01	座位保持用クッション 円座型	13,500	15,000
125	0-2376-02	座位保持用クッション 便座型	13,500	15,000
125	0-2376-03	座位保持用クッション 角型	11,000	13,000
127	8-2598-14	やわらか保冷枕ディスボカバー ミニ	2,800	2,500
127	7-4500-03	やわらか保冷アイスL	2,150	2,050
127	8-8620-01	クリスタルカラーピローM ピンク	2,500	2,700
127	8-8620-02	クリスタルカラーピローM イエロー	2,500	2,700
127	8-8620-03	クリスタルカラーピローM ブルー	2,500	2,700
127	8-8621-01	クリスタルカラーピロー雪だるまM ピンク	2,500	2,700
127	8-8621-04	クリスタルカラーピロー雪だるまM イエロー	2,500	2,700
127	8-8621-02	クリスタルカラーピロー雪だるまM ブルー	2,500	2,700
127	0-1241-04	クリスタルアイス L 39×18×4	3,500	3,700
128	7-4569-03	冷やせるホットパックテラックス	3,200	2,800
133	7-6123-01	竹虎介護ねまき106613 M グリーン	5,900	6,200
133	7-6123-02	竹虎介護ねまき106614 L グリーン	5,900	6,200
133	7-6220-01	竹虎介護ねまき106623 M ブルー	5,900	6,200
133	7-6220-02	竹虎介護ねまき106624 L ブルー	5,900	6,200
146	7-3029-01	衣類装着スティックF73881-0001	2,000	1,500
159	8-9578-01	ストレッチャーNV-DLS	158,000	172,000
159	8-9578-02	ストレッチャーNV-TLS	190,000	206,000
172	8-5097-01	アルコール12型 100344	49,000	52,000
172	8-5097-02	アルコール12型ブレーキ付き 100453	66,000	69,000
172	0-513-01	アルコール1型	59,000	61,000
173	0-6499-01	アルコール歩行補助器 1S型	59,000	61,000
173	0-6499-03	歩行器1S-T型 抵抗器付	70,000	72,000
173	0-6499-04	歩行器1G型	64,000	66,000
173	0-6499-05	歩行器1G-T型 抵抗器付	76,000	78,000
173	8-7833-03	歩行器(アルコール) CG型	64,000	66,000
173	8-7833-04	歩行器(アルコール) CG-T型 抵抗器付	76,000	78,000
173	8-5118-01	歩行補助器 1B型	66,000	68,000
173	0-2179-11	折りたたみ歩行補助器 アルコールDX	66,000	68,000
173	0-513-02	アルコール3L型	40,000	42,000
173	0-513-12	アルコール 3M型	40,000	42,000
173	0-513-22	アルコール3型 3S型 S	40,000	42,000
173	0-7476-01	アルコール歩行器 9型B(ブルー)	42,000	44,000
173	0-7476-02	アルコール歩行器 9型P(ピンク)	42,000	44,000
173	62-0868-23	歩行車 アルコー 2型	80,000	83,000
174	8-4608-01	アルコールSK型 100536	81,000	83,000
174	8-4608-02	歩行補助器 ガードル棒セット100573	11,000	12,000

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
174	0-5116-01	アルコール8型	62,000	64,000
174	0-5116-12	歩行補助器アルコール8型グリップ付	66,000	68,000
174	62-0868-39	歩行車 アルコー TL型S	86,000	88,000
175	7-5479-01	歩行補助器 100607	40,000	42,000
182	62-3799-33	TFR-10BG フォレスト ベージュ	25,000	26,000
182	62-3799-34	TFR-10GN フォレスト ネイビー	25,000	26,000
188	8-8428-02	盲人杖YS-34-F-2 直 アルミ製	3,000	3,200
188	8-8428-03	盲人杖YS34F3直 グラスファイバー製	4,600	5,200
188	8-8428-04	盲人杖YS-34-E-1 曲 木製	2,200	2,600
188	8-8428-05	盲人杖YS-34-E-2 曲 アルミ製	3,000	3,200
188	8-8428-06	盲人杖YS34E3曲 グラスファイバー製	4,600	5,200
188	8-8428-07	盲人杖YS34F5 ゴルフグリップ	3,600	5,000
188	8-8428-09	盲人杖YS-34-G-3 三段スライド	4,600	5,600
188	8-8428-11	盲人杖YS-34-H-4 四つ折	4,800	5,200
188	8-8428-12	盲人杖YS-34-H-13 四折ミニ細口	3,400	4,000
188	8-8428-13	盲人杖YS-34-H-14 六つ折	7,500	8,000
190	8-8576-11	ロフトランドクラッチGrip	3,900	2,000
190	8-7200-01	松葉杖用カバー 脇パッドカバー	1,200	800
190	8-7200-02	松葉杖用カバー グリップカバー	1,400	600
206	7-1901-01	木製段差解消スロープ DX14	3,000	3,300
206	7-1901-02	木製段差解消スロープ DX20	3,750	4,150
206	7-1901-03	木製段差解消スロープ DX25	4,500	4,950
206	7-1901-04	木製段差解消スロープ DX30	5,700	6,250
206	7-1901-05	木製段差解消スロープ DX35	6,800	7,500
206	7-1901-06	木製段差解消スロープ DX40	7,700	8,500
206	7-1901-07	木製段差解消スロープ DX50	9,100	10,000
206	7-1902-01	木製踏台 SDシリーズ SD600-90	13,700	16,700
206	7-1902-02	木製踏台 SDシリーズSD600-120	14,300	17,400
206	7-1902-03	木製踏台 SDシリーズSD600-150	14,900	18,200
206	7-1902-04	木製踏台 SDシリーズSD600-180	16,000	19,400
207	7-1520-01	スマートスロープ CA-S075	79,000	84,000
207	7-1520-02	スマートスロープ CA-S100	83,000	89,000
207	7-1520-03	スマートスロープ CA-S125	99,000	106,000
207	7-1520-04	スマートスロープ CA-S150	109,000	117,000
207	7-1520-05	スマートスロープ CA-S175	119,000	124,000
207	7-1520-06	スマートスロープ CA-S200	129,000	135,000
207	7-1520-07	スマートスロープ CA-S225	185,000	198,000
207	7-1520-08	スマートスロープ CA-S250	209,000	223,000
209	7-1904-01	セレクトシリーズL型ハンドBG201MB	13,700	16,600
209	7-1904-02	セレクトシリーズL型ハンドBG201CG	13,700	16,600
209	7-2027-01	セレクトシリーズL型ハンドBG401MB	11,200	13,600
209	7-2027-02	セレクトシリーズL型ハンドBG401CG	11,200	13,600
209	7-1905-01	セレクトシリーズI型ハンドBG101MB	6,800	8,250
209	7-1905-02	セレクトシリーズI型ハンドBG101CG	6,800	8,250
209	7-1906-01	セレクトシリーズI型ハンドBG102MB	7,400	9,000
209	7-1906-02	セレクトシリーズI型ハンドBG102CG	7,400	9,000
209	7-1907-01	セレクトシリーズI型ハンドBG103MB	8,400	10,200
209	7-1907-02	セレクトシリーズI型ハンドBG103CG	8,400	10,200
209	7-1908-01	セレクトシリーズI型ハンドBG301MB	5,750	7,050
209	7-1908-02	セレクトシリーズI型ハンドBG301CG	5,750	7,050
209	7-2028-01	セレクトシリーズI型ハンドBG302MB	6,300	7,700
209	7-2028-02	セレクトシリーズI型ハンドBG302CG	6,300	7,700
209	7-2029-01	セレクトシリーズI型ハンドBG40MB	7,400	9,000
209	7-2029-02	セレクトシリーズI型ハンドBG40CG	7,400	9,000
209	61-7028-99	97260 木製手摺り 450mm	3,230	4,300
209	61-7029-01	97261 木製手摺り 600mm	3,600	4,780
209	61-7029-02	97262 木製手摺り 900mm	3,760	5,000
215	8-4350-11	木製トイレ きらく コンパクト18510	34,000	39,000
215	8-4350-12	木製トイレ きらく コンパクト18520	39,000	44,000
215	8-4350-13	木製トイレ きらく コンパクト18530	58,000	63,000
218	8-4348-01	ポータブルトイレPS2	23,000	26,000
218	8-4348-02	ポータブルトイレPY2	28,000	31,000
227	0-3262-01	安楽便器 26.5×35×9	2,500	2,750
227	0-3262-02	安楽便器 交換用パッド	1,100	1,050
227	0-188-01	透明尿器 男性用 1100ml	1,240	1,370
227	0-188-02	透明尿器 女性用 1100ml	1,240	1,370
227	0-584-01	安楽尿器 男性用	3,800	4,180
227	0-584-02	安楽尿器 失禁者用バンド(男性用)	2,200	2,420
227	0-584-03	安楽尿器 男性レシーバー部一式	1,400	1,540
227	0-585-01	安楽尿器 女性用	4,000	4,400
227	0-585-02	安楽尿器 女性レシーバー部一式	2,170	2,390
248	8-2588-01	ポリエチレン手袋 外エンボス L	540	460
248	8-2588-02	ポリエチレン手袋 外エンボス M	540	460
248	8-2588-03	ポリエチレン手袋 外エンボス S	540	460
250	62-0929-58	除菌タイム加湿器用液体500ml 1個	1,200	1,240

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
250	62-0929-60	除菌タイム加湿器用液体1000mL 1個	2,000	2,100
254	8-4517-02	次亜塩素酸ナトリウム製剤20kg	5,580	6,000
255	62-0929-24	ダニクリン消臭除菌250mL 1個	1,210	1,240
255	62-0929-56	ダニクリン消臭除菌230mL詰替 1個	1,020	1,050
255	62-0929-28	ダニクリン除菌タイプ250mL 1個	1,500	1,550
255	62-0929-30	ダニクリン除菌タイプ230mL詰替 1個	1,200	1,300
255	62-0929-36	ダニクリンWケア250mL 1個	1,800	1,870
255	62-0929-38	ダニクリンWケア230mL詰替 1個	1,500	1,530
258	7-3609-01	ナビ凝固剤HBVC-25	3,600	3,300
276	8-6345-01	ポリヨードン消毒液10%250mL	750	790
276	8-6345-02	ポリヨードン消毒液10%500mL	1,500	1,570
276	8-6342-01	消毒用エタノールα500mL	720	730
276	8-6342-02	消毒用エタノールα2L	2,700	2,780
276	8-6342-03	消毒用エタノールα5L	6,600	6,710
276	8-6347-01	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%500	670	680
276	8-6341-01	イソプロパノール消毒液70%500mL	550	560
276	8-6341-02	イソプロパノール消毒液70%2L	2,100	2,180
276	8-6341-03	イソプロパノール消毒液70%5L	4,800	4,920
276	8-6340-01	イソプロパノール消毒液50%500mL	460	470
276	8-6340-02	イソプロパノール消毒液50%2L	1,600	1,700
276	8-6340-03	イソプロパノール消毒液50%5L	4,000	4,100
280	8-5780-11	水銀レス血圧計 KM-380II WC	9,000	10,300
280	8-5780-12	水銀レス血圧計 KM-380II MC	9,000	10,300
291	0-4023-11	高性能ペンライト 196064	1,750	1,800
295	0-4387-01	駆血帯(ドイツ製) 500140 ミント	1,980	1,450
295	0-4387-02	駆血帯(ドイツ製) 500130 ピンク	1,980	1,450
295	0-5371-01	カラー駆血帯 レッド	750	810
295	0-5371-02	カラー駆血帯 ブルー	750	810
295	0-5371-03	カラー駆血帯 グリーン	750	810
295	0-5371-04	カラー駆血帯 イエロー	750	810
295	0-5371-05	カラー駆血帯 ブラック	750	810
295	0-5371-06	カラー駆血帯 ベージュ	750	810
295	0-5371-21	カラー駆血帯 オレンジ	750	810
295	0-5371-22	カラー駆血帯 スカイブルー	750	810
295	0-5371-23	カラー駆血帯 ピンク	750	810
295	0-5371-13	カラー駆血帯替金具	500	570
296	8-9800-01	駆血帯 SM-8010C	910	870
296	8-9800-02	駆血帯 SM-8010LB	910	870
296	8-9800-03	駆血帯 SM-8010P	910	870
296	8-9800-04	駆血帯 SM-8010Y	910	870
296	8-9800-07	駆血帯 SM-8010R	910	870
296	8-9800-08	駆血帯 SM-8010B	910	870
296	8-9800-09	駆血帯 SM-8010GR	910	870
296	8-9800-05	駆血帯 SM-8011LB	910	870
296	8-9800-06	駆血帯 SM-8011P	910	870
304	8-9844-01	超音波ネブライザー KU-200	40,000	42,000
306	8-7909-01	吸引器パワースマイル KS-700 本体	36,000	38,000
306	8-7909-02	専用充電器 KC-1500m	19,000	19,800
307	7-1241-04	吸引用交換部品E7241MWD2	2,200	2,800
307	7-1241-07	吸引用交換部品E7239MWD2	7,500	8,000
308	8-4774-02	吸引器 KS-1000C	67,000	68,000
308	8-7909-02	専用充電器 KC-1500m	19,000	19,800
315	0-3040-01	歩行者用探尿パック 500ml 10入	12,000	13,000
316	7-4355-01	眼科剪刀IRS115	2,400	1,800
316	7-4355-02	眼科剪刀IRC115	2,400	1,800
333	7-4969-01	投薬トレー PT-30G5	9,700	10,500
333	7-4969-02	投薬トレー PT-30P5	9,700	10,500
333	7-4969-03	投薬トレー PT-30B5	9,700	10,500
333	7-4969-04	投薬トレー PT-30Y5	9,700	10,500
333	7-4970-01	投薬トレー PT-30G5H	15,500	16,300
333	7-4970-02	投薬トレー PT-30P5H	15,500	16,300
333	7-4970-03	投薬トレー PT-30B5H	15,500	16,300
333	7-4970-04	投薬トレー PT-30Y5H	15,500	16,300
333	62-1373-75	ST-405 投薬トレー40駒	19,200	20,000
333	62-1373-81	ST-405H 投薬トレー40駒	23,600	24,400
336	7-2987-01	チューブ絞り器F75435-0001	2,200	1,800
336	7-2987-02	チューブ絞り器F75435-0002	4,200	3,400
336	8-7224-01	薬磨り潰し HA4132	1,300	1,000
336	0-8153-01	お菓どうぞ	600	700
345	3-5459-01	ノータッチタイマーTM-29	3,000	3,200
349	0-5761-01	衝立(抗菌タイプ)CN-900 ブルー	20,000	20,700
349	0-5761-02	衝立(抗菌タイプ)CN-900 クリーム	20,000	20,700
349	0-5762-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 ブルー	33,000	33,700
349	0-5762-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1800 クリーム	33,000	33,700
349	0-5763-01	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 ブルー	45,000	46,900

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
349	0-5763-02	衝立(抗菌タイプ)CN-1845 クリーム	45,000	46,900
349	0-5764-01	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 ブルー	48,000	48,600
349	0-5764-02	衝立(抗菌タイプ)CN-2700 クリーム	48,000	48,600
349	0-5765-01	衝立(抗菌タイプ)CN-860 ブルー	19,000	19,500
349	0-5765-02	衝立(抗菌タイプ)CN-860 クリーム	19,000	19,500
353	7-4114-05	介護用回転椅子 PT-17EXDK-HR	39,800	42,800
353	7-4114-06	介護用回転椅子 PT-17EXDK-HL	39,800	42,800
353	7-4114-07	介護用回転椅子 PT-17EXDK-LR	39,800	42,800
353	7-4114-08	介護用回転椅子 PT-17EXDK-LL	39,800	42,800
359	8-7483-02	カルテワゴン 40F-S	62,800	56,100
359	8-7483-03	カルテワゴン 60F-S	73,000	69,600
380	0-641-01	平行棒 1500~2500mm	70,000	75,000
380	8-7891-01	移動式平行棒(アルコー) EX	190,000	195,000
380	8-7891-02	移動式平行棒 EXミニ	190,000	195,000
380	7-5885-01	歩行訓練用階段 アルコーSX	190,000	195,000
383	62-2177-97	LCS-255 ブラック チェア	5,000	5,500
383	62-2177-98	LCS-255 ホワイト チェア	5,000	5,500
383	62-2177-99	LCS-255 レッド チェア	5,000	5,500
384	61-9671-54	H7482Bストレッチ連結マット180青	18,000	19,000
384	61-9671-55	H7482Gストレッチ連結マット180緑	18,000	19,000
384	61-9671-56	H7482Vストレッチ連結マット180橙	18,000	19,000
384	61-9671-57	H7482Yストレッチ連結マット180黄	18,000	19,000
390	0-1020-02	打診器 テーラー(米式)針付	3,800	4,200
394	7-5723-01	ユークリッドブロック600 800973	28,500	32,000
394	7-2984-01	タイプEイドH73510-0000	5,300	3,900
401	61-6010-99	2733 野菜の種ミニトマト	110	120
401	61-6011-01	2735 野菜の種ツルレイシ苦瓜 苗床付	220	230
401	61-6011-02	2736 野菜の種ヘチマ	90	100
401	61-6011-03	2737 野菜の種ヒョウタン	190	200
401	61-6011-05	2739 野菜の種オクラ	90	100
401	61-6011-07	2741 花の種ヒマワリ苗床付	80	90
401	61-6011-08	2743 花の種ホウセンカ	80	90
404	8-2698-01	簡易聴覚チェッカー JB-01	60,000	39,000
406	61-6026-20	11100 筆洗バケツA型	200	330
406	61-6026-21	11101 筆洗バケツL型	330	540
410	7-5937-01	ぐんぐん風 2398	260	250
410	61-6050-08	45522 こより(300mm100本)	150	170
410	7-5936-01	たなばた特大笹 1699	4,000	6,160
413	7-5444-01	手打ち麻雀卓 MS-200A	27,600	30,000
413	7-5445-01	トイマット TT-MAT	4,800	5,280
416	61-6046-27	38092 せんす作り	460	440
416	61-6009-47	2461 手作りペン立て	230	220
417	61-6009-48	2463 民芸万華鏡	380	400
417	7-6055-01	オールパーパスパッド 108311	400	500
417	7-6055-02	オールパーパスパッド 108312	400	500
417	7-6055-03	オールパーパスパッド 108313	400	500
417	7-6055-04	オールパーパスパッド 108314	400	500
417	7-6055-05	オールパーパスパッド 108315	400	500
417	7-6055-06	オールパーパスパッド 108316	400	500
417	7-6055-07	オールパーパスパッド 108317	400	500
417	7-6055-08	オールパーパスパッド 108318	400	500
423	7-5150-01	修正テープ ケシビコスリムTW-M254	280	300
423	7-5150-02	修正テープ ケシビコスリムTW-M255	280	300
423	7-5150-03	修正テープ ケシビコスリムTW-M256	280	300
423	7-5151-01	修正テープ ケシビコスリム TW-254	160	170
423	7-5151-02	修正テープ ケシビコスリム TW-255	160	170
423	7-5151-03	修正テープ ケシビコスリム TW-256	160	170
423	7-5152-01	修正テープ ケシビタ TW-M284	300	320
423	7-5152-02	修正テープ ケシビタ TW-M285	300	320
423	7-5152-03	修正テープ ケシビタ TW-M286	300	320
423	7-5153-01	修正テープ ケシビタ詰替 TW-284	180	190
423	7-5153-02	修正テープ ケシビタ詰替 TW-285	180	190
423	7-5153-03	修正テープ ケシビタ詰替 TW-286	180	190
423	7-5160-01	用箋挟B ヨハ-28 A4縦	440	470
423	7-5160-02	用箋挟B ヨハ-23 A4横	440	470
423	7-5161-01	用箋挟B ヨハ-25 B5縦	420	450
423	7-5161-02	用箋挟B ヨハ-20 B5横	420	450
423	7-5162-01	用箋挟B ヨハ-48 A3縦	700	740
423	7-5162-02	用箋挟B ヨハ-43 A3横	700	740
423	7-5163-01	用箋挟B ヨハ-29 B5縦	580	610
423	7-5163-02	用箋挟B ヨハ-24 B4横	580	610
423	7-5164-01	用箋挟B ヨハ-26N A5縦	370	390
423	7-5164-02	用箋挟B ヨハ-21N A5横	370	390
423	7-5165-01	用箋挟B ヨハ-27N B6縦	330	350
423	7-5165-02	用箋挟B ヨハ-22N B6横	330	350

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
424	7-2787-01	アズワンのコピー用紙 A4	1,540	1,700
424	61-0592-49	測量野帳レベルブックセーY1	200	210
424	61-0592-51	測量野帳トランシットセーY2	200	210
424	61-0592-53	測量野帳スケッチ セーY3	200	210
424	61-0592-50	測量野帳レベルブック(防水タイプ)	460	470
425	61-0574-33	キャンパスノートA4 30枚A罫3冊	870	930
425	61-0575-13	キャンパス6号30枚3冊組ノ-3ANX3	480	510
425	61-0575-14	キャンパス6号30枚5冊組ノ-3ANX5	800	850
425	61-0575-12	キャンパス6号30枚ノ-3ANX10	1,600	1,700
425	61-0574-35	キャンパスノートA4 30枚B罫3冊	870	930
425	61-0574-51	キャンパスノート A6 48枚 3冊組	330	360
425	61-0575-17	キャンパス6号30枚3冊組ノ-3BNX3	480	510
425	61-0575-18	キャンパス6号30枚5冊組ノ-3BNX5	800	850
425	61-0575-16	キャンパス6号30枚10冊ノ3BNX10	1,600	1,700
426	7-5116-01	タックメモ ノートタイプメー1002-B	220	240
426	7-5116-02	タックメモ ノートタイプメー1002-G	220	240
426	7-5116-03	タックメモ ノートタイプメー1002-P	220	240
426	7-5116-04	タックメモ ノートタイプメー1002-Y	220	240
426	7-5117-01	タックメモ ノートタイプメー1001-B	280	310
426	7-5117-02	タックメモ ノートタイプメー1001-G	280	310
426	7-5117-03	タックメモ ノートタイプメー1001-P	280	310
426	7-5117-04	タックメモ ノートタイプメー1001-Y	280	310
426	7-5118-04	タックメモ ノートタイプメー2001N	2,200	2,430
426	61-0587-76	タックメモ A7 ヨコメー1000-B	330	360
426	61-0587-77	タックメモ A7 ヨコメー1000-G	330	360
426	61-0587-78	タックメモ A7 ヨコメー1000-P	330	360
426	61-0587-80	タックメモ A7 ヨコメー1000-Y	330	360
426	61-0587-95	タックメモ A7サイズお徳用	1,300	1,430
426	61-0587-96	タックメモ 徳用 A7 ヨコ	1,300	1,430
426	7-5202-01	ふせん K2メー7575Y 正方形タイプ	930	950
426	7-5202-02	ふせん K2メー7575 正方形タイプ	930	950
426	7-5203-01	ふせん K2メー7550Y ノートタイプ	836	860
426	7-5203-02	ふせん K2メー7550 ノートタイプ	836	860
426	7-5204-01	ふせん K2メー7525Y レギュラー	855	880
426	7-5204-02	ふせん K2メー7525 レギュラー	855	880
426	7-5205-01	ふせん K2メー7512Y ハーフ	1,349	1,390
426	7-5205-02	ふせん K2メー7512 ハーフ	1,349	1,390
426	7-5206-01	ふせん K2メー75125Y 大型ノート	667	690
426	7-5207-01	ふせん K2メー5015Y ミニサイズ	1,349	1,390
426	7-5207-02	ふせん K2メー5015 ミニサイズ	1,349	1,390
426	7-5208-01	ふせん K2メー3850Y ミニノート	930	950
426	7-5208-02	ふせん K2メー3850 ミニノート	930	950
426	7-5185-01	フラットファイルV フーV10B 青	90	100
426	7-5185-02	フラットファイルV フーV10CB	90	100
426	7-5185-03	フラットファイルV フーV10G 緑	90	100
426	7-5185-04	フラットファイルV フーV10M 灰	90	100
426	7-5185-05	フラットファイルV フーV10P 桃	90	100
426	7-5185-06	フラットファイルV フーV10Y 紫	90	100
426	7-5185-07	フラットファイルV フーV10Y 黄	90	100
426	7-5186-01	フラットファイルV フーV11B 青	80	90
426	7-5186-02	フラットファイルV フーV11CB	80	90
426	7-5186-03	フラットファイルV フーV11G 緑	80	90
426	7-5186-04	フラットファイルV フーV11M 灰	80	90
426	7-5186-05	フラットファイルV フーV11P 桃	80	90
426	7-5186-06	フラットファイルV フーV11V 紫	80	90
426	7-5186-07	フラットファイルV フーV11Y 黄	80	90
426	7-5187-01	フラットファイルV フーV12B 青	80	90
426	7-5187-03	フラットファイルV フーV12G 緑	80	90
426	7-5187-05	フラットファイルV フーV12P 桃	80	90
426	7-5187-07	フラットファイルV フーV12Y 黄	80	90
426	7-5188-01	フラットファイルV フーV13B 青	80	90
426	7-5188-03	フラットファイルV フーV13G 緑	80	90
426	7-5189-01	フラットファイルV フーV10-3B 青	270	300
426	7-5189-02	フラットファイルV フーV10-3CB 青	270	300
426	7-5189-03	フラットファイルV フーV10-3G 緑	270	300
426	7-5189-04	フラットファイルV フーV10-3M 灰	270	300
426	7-5189-05	フラットファイルV フーV10-3P 桃	270	300
426	7-5189-06	フラットファイルV フーV10-3V 紫	270	300
426	7-5189-07	フラットファイルV フーV10-3Y 黄	270	300
426	7-5190-01	フラットファイルV フーV11-3B 青	240	270
426	7-5190-03	フラットファイルV フーV11-3G 緑	240	270
426	7-5190-05	フラットファイルV フーV11-3P 桃	240	270
426	7-5190-07	フラットファイルV フーV11-3Y 黄	240	270
427	7-5201-01	フラットファイル フーH10-3B	570	630
427	7-5201-02	フラットファイル フーH10-3G	570	630

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
427	7-5201-03	フラットファイル フーH10-3M	570	630
427	7-5201-04	フラットファイル フーH10-3P	570	630
427	7-5201-05	フラットファイル フーH10-3Y	570	630
427	7-5201-06	フラットファイル フーH10-3YG	570	630
427	7-5201-07	フラットファイル フーH10-3YR	570	630
427	7-5180-01	フラットファイル フーH10B 青	190	210
427	7-5180-02	フラットファイル フーH10G 緑	190	210
427	7-5180-03	フラットファイル フーH10M 灰	190	210
427	7-5180-04	フラットファイル フーH10P 桃	190	210
427	7-5180-05	フラットファイル フーH10Y 黄	190	210
427	7-5180-06	フラットファイル フーH10YG 黄緑	190	210
427	7-5180-07	フラットファイル フーH10YR 橙	190	210
427	7-5181-01	フラットファイル フーH11B 青	180	200
427	7-5181-02	フラットファイル フーH11G 緑	180	200
427	7-5181-03	フラットファイル フーH11M 灰	180	200
427	7-5181-04	フラットファイル フーH11P 桃	180	200
427	7-5181-05	フラットファイル フーH11Y 黄	180	200
427	7-5181-06	フラットファイル フーH11YG 黄緑	180	200
427	7-5181-07	フラットファイル フーH11YR 橙	180	200
427	7-5182-01	フラットファイル フーH15B 青	190	210
427	7-5182-02	フラットファイル フーH15G 緑	190	210
427	7-5182-03	フラットファイル フーH15M 灰	190	210
427	7-5182-04	フラットファイル フーH15P 桃	190	210
427	7-5182-05	フラットファイル フーH15Y 黄	190	210
427	7-5182-06	フラットファイル フーH15YG 黄緑	190	210
427	7-5182-07	フラットファイル フーH15YR 橙	190	210
427	7-5183-01	フラットファイル フーH19B 青	300	320
427	7-5183-02	フラットファイル フーH19G 緑	300	320
427	7-5183-03	フラットファイル フーH19M 灰	300	320
427	7-5183-04	フラットファイル フーH19P 桃	300	320
427	7-5183-05	フラットファイル フーH19Y 黄	300	320
427	7-5183-06	フラットファイル フーH19YG 黄緑	300	320
427	7-5183-07	フラットファイル フーH19YR 橙	300	320
427	7-5184-01	フラットファイル フーH48B 青	470	500
427	7-5184-02	フラットファイル フーH48G 緑	470	500
427	7-5184-03	フラットファイル フーH48M 灰	470	500
427	7-5184-04	フラットファイル フーH48P 桃	470	500
427	7-5184-05	フラットファイル フーH48Y 黄	470	500
427	7-5184-06	フラットファイル フーH48YG 黄緑	470	500
427	7-5184-07	フラットファイル フーH48YR 橙	470	500
428	7-5191-01	リングファイル K2フーCD420B	279	290
428	7-5191-02	リングファイル K2フーCD420D	279	290
428	7-5191-03	リングファイル K2フーCD420R	279	290
428	7-5191-04	リングファイル K2フーCD420T	279	290
428	7-5191-05	リングファイル K2フーCD420YG	279	290
428	7-5191-06	リングファイル K2フーCD420YR	279	290
428	7-5192-01	リングファイル K2フーCD430B	303	320
428	7-5192-02	リングファイル K2フーCD430D	303	320
428	7-5192-03	リングファイル K2フーCD430R	303	320
428	7-5192-04	リングファイル K2フーCD430T	303	320
428	7-5192-05	リングファイル K2フーCD430YG	303	320
428	7-5192-06	リングファイル K2フーCD430YR	303	320
428	7-5196-01	レターファイルMタイプ フー1550NB	300	320
428	7-5196-02	レターファイルMタイプ フー1550NG	300	320
428	7-5196-03	レターファイルMタイプ フー1550NR	300	320
428	7-5196-04	レターファイルMタイプ フー1550NY	300	320
428	7-5197-01	ガバットファイル フーV90B A4縦	400	420
428	7-5197-02	ガバットファイル フーV90CB A4縦	400	420
428	7-5197-03	ガバットファイル フーV90G A4縦	400	420
428	7-5197-04	ガバットファイル フーV90M A4縦	400	420
428	7-5197-05	ガバットファイル フーV90P A4縦	400	420
428	7-5197-06	ガバットファイル フーV90V A4縦	400	420
428	7-5197-07	ガバットファイル フーV90Y A4縦	400	420
428	7-5198-01	ガバットファイル フーV91NB B5縦	350	370
428	7-5199-01	ガバットファイル フーV95NB A4横	400	420
428	7-5200-01	ガバットファイル フーV99NB B4横	550	580
428	61-0549-99	カラー仕切カードA4S2穴シキー60	890	930
428	61-0550-11	カラー仕切カードA5E2穴	690	720
428	61-0549-87	カラー仕切カードファイル用12山5組	1,550	1,610
428	61-0549-88	カラー仕切カードファイル用6山10組	1,050	1,090
428	61-0549-92	仕切カードA4S10山見出し5組	1,400	1,450
429	7-5213-01	クリヤーブック ラー1B 青	440	460
429	7-5213-02	クリヤーブック ラー1G 緑	440	460
429	7-5213-03	クリヤーブック ラー1LG 黄緑	440	460
429	7-5213-04	クリヤーブック ラー1P ピンク	440	460

■介護・医療用品総合カタログ ナビ助2019

2019年11月1日より実施

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
429	7-5213-05	クリヤーブック ラー1T 透明	440	460
429	7-5213-06	クリヤーブック ラー1V 紫	440	460
429	7-5213-07	クリヤーブック ラー1Y 黄	440	460
429	7-5213-08	クリヤーブック ラー1YR オレンジ	440	460
429	7-5166-01	レバーファイルEZ フーU320B	420	450
429	7-5166-02	レバーファイルEZ フーU320R	420	450
429	7-5166-03	レバーファイルEZ フーU320Y	420	450
429	7-5166-04	レバーファイルEZ フーU320YG	420	450
429	7-5166-05	レバーファイルEZ フーU320YR	420	450
429	61-0564-48	レールクリヤホルダーPET10青	710	740
429	61-0564-50	レールクリヤホルダーPET10白	710	740
429	61-0554-21	ファスナー50本入FA-20N	1,400	1,500
429	61-0554-24	ファスナー50本入FA-21N	1,400	1,500
429	61-0554-26	ファスナー50本入FA-22N	1,400	1,500
429	61-0554-11	つぶりひもく再生PET製>	720	760
429	61-0609-85	ビニールパッチター1	180	190
429	61-0609-86	ビニールパッチター2	160	170
429	61-0609-87	ビニールパッチター3N	180	190
429	61-0609-88	ビニールパッチター4N	160	170
430	7-5498-01	ファイルボックス-FS A4-LFT	280	300
430	7-5498-02	ファイルボックス-FS A4-LFT-B	350	380
430	7-5498-03	ファイルボックス-FS A4-LFT-G	350	380
430	7-5498-04	ファイルボックス-FS A4-LFT-M	350	380
430	7-5498-05	ファイルボックス-FS A4-LFT-P	350	380
430	7-5498-06	ファイルボックス-FS A4-LFT-Y	350	380
430	7-5499-01	ファイルボックス-FS A4-SFT	270	290
430	7-5499-02	ファイルボックス-FS A4-SFT-B	320	340
430	7-5499-03	ファイルボックス-FS A4-SFT-G	320	340
430	7-5499-04	ファイルボックス-FS A4-SFT-M	320	340
430	7-5499-05	ファイルボックス-FS A4-SFT-P	320	340
430	7-5499-06	ファイルボックス-FS A4-SFT-Y	320	340
430	7-5500-02	ファイルボックス-FS B4-SFT-B	390	420
431	7-5144-01	ゼムクリップ クリ-3-1 小	70	80
431	7-5144-02	ゼムクリップ クリ-3-5 小	290	310
431	7-5144-03	ゼムクリップ クリ-3-10 小	490	530
431	7-5145-01	ゼムクリップ クリ-1-1 大	80	90
431	7-5145-02	ゼムクリップ クリ-1-5 大	350	380
431	7-5145-03	ゼムクリップ クリ-1-10 大	630	680
431	7-5146-01	ゼムクリップ クリ-5-1 特大	150	160
431	7-5147-01	ゼムクリップ クリ-10 ジャンボ	300	320
431	61-0606-94	ダブルクリップ(個箱タイプ)超特大・黒	950	1,020
431	61-0606-95	ダブルクリップ(個箱タイプ)特大・黒	750	810
431	61-0606-97	ダブルクリップ(個箱タイプ)大・黒	400	430
431	61-0607-02	ダブルクリップ(個箱タイプ)中・黒	300	330
431	61-0607-08	ダブルクリップ(個箱タイプ)小・黒	250	270
431	61-0607-12	ダブルクリップ(個箱タイプ)豆・黒	150	170
431	61-0607-14	ダブルクリップ(個箱タイプ)極豆・黒	120	130
431	61-0617-81	紙めくり<メクリン>S・50個・ブルー	1,550	1,630
431	61-0617-82	紙めくり<メクリン>M・50個・ブルー	1,550	1,630
431	61-0617-83	紙めくり<メクリン>L・50個・ブルー	1,550	1,630
431	61-0638-12	速乾朱肉 エコノミータイプ30号	500	530
431	61-0638-13	速乾朱肉 エコノミータイプ40号	650	690
431	61-0638-18	速乾朱肉 エコノミータイプ50号	850	900
431	61-0638-19	速乾朱肉 エコノミータイプ 60号	1,100	1,160
431	61-0638-08	速乾朱肉 エコノミータイプ コンパクト	560	590
431	61-0638-09	速乾朱肉 エコノミータイプ 補充液	550	580
432	61-0724-25	オフィス除菌クリーナー	660	730
432	61-0724-28	オフィスふきそうじシート	660	730
432	61-0534-23	OAクリーナー-EAS-CL-E150	1,320	1,460
432	61-0534-24	OAクリーナー-EAS-CL-E60	660	730
432	61-0724-27	オフィスクリーナー ウェットタイプ	1,650	1,820
432	61-0724-29	オフィスクリーナー・ウェット・詰め替え	1,050	1,160
432	61-9100-60	PN-G17B パンチハンディ 青	750	820
432	61-9100-61	PN-G17R パンチハンディ 赤	750	820
432	61-9100-62	PN-G17W パンチハンディ 白	750	820
432	61-0609-64	強力パンチPN-31	16,000	17,200
432	61-0609-65	強力パンチ替刃PN-31A	2,920	3,150
432	61-0609-66	強力パンチ刃受けPN-31B	510	550
432	61-0622-38	手揚げ金庫スタンダードB5・B	12,000	12,800
432	61-0622-39	手揚げ金庫スタンダードB5・M	12,000	12,800
432	61-0622-40	手揚げ金庫スタンダードA5・B	8,000	8,500
432	61-0622-41	手揚げ金庫スタンダードA5・M	8,000	8,500
432	61-0622-42	手揚げ金庫スタンダードB6・B	6,000	6,400
432	61-0622-43	手揚げ金庫スタンダードB6・M	6,000	6,400
433	61-0630-71	ソフト名札イタメンクリップ ナフ-40B	110	120

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
433	61-0630-74	ソフト名札イタメンクリップ ナフ-45B	100	110
433	61-0630-77	ソフト名札イタメンクリップ ナフ-48T	95	100
433	61-0632-93	ソフトカードケース(環境対応)B4	400	430
433	61-0632-94	ソフトカードケース(環境対応)B5	210	230
433	61-0632-95	ソフトカードケース(環境対応)B6	130	140
433	61-0632-96	ソフトカードケース(環境対応)B7	80	90
433	61-0632-97	ソフトカードケース(環境対応)B8	60	70
433	61-0632-98	ソフトカードケース(環境対応)A1	2,100	2,210
433	61-0632-99	ソフトカードケース(環境対応)A2	1,100	1,160
433	61-0633-01	ソフトカードケース(環境対応)A3	520	550
433	61-0633-02	ソフトカードケース(環境対応)A4	260	280
433	61-0633-03	ソフトカードケース(環境対応)A5	140	150
433	61-0633-04	ソフトカードケース(環境対応)A6	90	100
433	61-0633-05	ソフトカードケース(環境対応)A7	70	80
433	61-0630-93	ソフトケース 名刺 10P	990	1,050
433	61-0631-48	名刺セット ソフト・名刺 青 10P	2,200	2,400
433	61-0631-49	名刺セット ソフト・名刺 黒 10P	2,200	2,400
433	61-0631-50	名刺セット ソフト・名刺 緑 10P	2,200	2,400
433	61-0631-51	名刺セット ソフト・名刺 赤 10P	2,200	2,400
433	61-0631-52	名刺セット ソフト・名刺 黄 10P	2,200	2,400
433	61-0632-89	カードケース(薄型タイプ)B4	200	220
433	61-0632-90	カードケース(薄型タイプ)B5	120	130
433	61-0632-91	カードケース(薄型タイプ)A3	290	310
433	61-0632-92	カードケース(薄型タイプ)A4	150	160
433	61-0630-98	PETケース 名刺 10P	900	1,000
433	61-0630-10	カード立て(再生PET)V型カト-20N	420	450
433	61-0630-11	カード立て(再生PET)V型カト-21N	340	360
433	61-0630-12	カード立て(再生PET)V型カト-22N	500	530
433	61-0630-13	カード立て(再生PET)V型カト-23N	290	310
433	61-0630-17	カード立て(再生PET)L型カト-8N	480	510
433	61-0630-18	カード立て(再生PET)L型カト-9N	340	360
433	61-0630-02	カード立て(再生PET)L型カト-10N	230	250
433	61-0630-03	カード立て(再生PET)L型カト-11N	200	220
433	61-0630-04	カード立て(再生PET)L型カト-12N	150	160
433	61-0630-05	カード立て(再生PET)L型カト-13N	90	100
433	61-0630-06	カード立て(再生PET)L型カト-14N	75	80
433	61-0630-07	カード立て(再生PET)L型カト-16N	170	180
433	61-0630-08	カード立て(再生PET)L型カト-17N	170	180
433	61-0630-09	カード立て(再生PET)L型カト-19N	120	130
434	61-0527-06	ラベルLBP-F7168-100N	5,200	5,460
434	61-0527-04	ラベルLBP-F7166-100N	5,200	5,460
434	61-0527-02	ラベルLBP-F7165-100N	5,200	5,460
434	61-0526-99	ラベルLBP-F7164-100N	5,200	5,460
434	61-0526-60	フィルム LBP-OD101W-10	1,850	1,950
434	61-0526-62	フィルム LBP-OD112W-10	1,850	1,950
434	61-0526-64	フィルム LBP-OD127W-10	1,850	1,950
434	61-0526-44	タックインデックスLBP-T2591B	1,850	1,950
434	61-0526-45	タックインデックスLBP-T2591R	1,850	1,950
434	61-0526-46	タックインデックスLBP-T2592B	1,850	1,950
434	61-0526-47	タックインデックスLBP-T2592R	1,850	1,950
434	7-5137-01	タックインデックスC ター120B 小	200	220
434	7-5137-02	タックインデックスC ター120R 小	200	220
434	7-5138-01	タックインデックスC ター121B 中	200	220
434	7-5138-02	タックインデックスC ター121R 中	200	220
434	7-5139-01	タックインデックスC ター122B 大	200	220
434	7-5139-02	タックインデックスC ター122R 大	200	220
434	7-5140-01	タックインデックスC ター123B 特大	200	220
434	7-5140-02	タックインデックスC ター123R 特大	200	220
434	7-5133-01	タックインデックス KPC-T690B	1,150	1,210
434	7-5133-02	タックインデックス KPC-T690R	1,150	1,210
434	7-5134-01	タックインデックス KPC-T691B	1,150	1,210
434	7-5134-02	タックインデックス KPC-T691R	1,150	1,210
434	7-5135-01	タックインデックス KPC-T692B	1,150	1,210
434	7-5135-02	タックインデックス KPC-T692R	1,150	1,210
434	7-5136-01	タックインデックス KPC-T693B	1,150	1,210
434	7-5136-02	タックインデックス KPC-T693R	1,150	1,210
437	61-0615-13	安心構造カッターナイフ本体・標準型 青	330	350
437	61-0615-14	安心構造カッターナイフ本体・標準型ピンク	330	350
437	61-0615-15	安心構造カッターナイフ本体・標準型 白	330	350
437	61-0615-16	安心構造カッターナイフ本体・標準型 黄緑	330	350
437	61-0615-18	安心構造カッターナイフ本体・大型 黒	550	580
437	61-0615-19	安心構造カッターナイフ本体・大型オレンジ	550	580
437	61-0612-29	ゼロハンテープ(Eパック)T-SE12N	2,550	2,680
437	61-0612-30	ゼロハンテープ(Eパック)T-SE15N	3,250	3,420
437	61-0612-31	ゼロハンテープ(Eパック)T-SE18N	3,450	3,630

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
437	61-0612-32	セロハンテープ(Eパック)T-SE24N	2,200	2,310
438	61-0605-11	製本テープ(契約書割印用)T-F425N	400	430
438	61-0605-12	製本テープ(契約書割印用)T-F435N	600	640
438	61-0605-13	製本テープ(契約書割印用)T-F450N	800	860
438	61-0613-83	シールはがしTW-200	700	770
438	61-0613-84	シールはがしTW-202	1,300	1,430
438	61-0613-86	シールはがし<強力>TW-P200N	810	900
438	61-0613-87	シールはがし<強力>TW-P202N	1,350	1,490
439	7-6237-01	ブラ画鋏 ピコラ カヒ-PC30丸タイプ	230	250
439	7-6237-02	ブラ画鋏 ピコラ カヒ-PC50平タイプ	230	250
439	7-5141-01	ブラ画鋏 ピコラ カヒ-PC11	230	250
439	7-5141-02	ブラ画鋏 ピコラ カヒ-PC12	230	250
439	7-5142-01	ブラ画鋏 ピコラ カヒ-PC31	230	250
439	61-0608-07	プニョプニョピン カヒ-90	290	310
440	61-2759-48	TEX2508 テープカッター	300	320
440	61-0613-75	テープカッターポジティブ巻青	505	535
441	61-0627-21	ホワイトボード軽量300×450無地	2,900	3,100
441	61-0627-23	ホワイトボード軽量450×600無地	4,500	4,800
441	61-0627-26	ホワイトボード軽量600×900無地	8,100	8,700
441	61-0627-28	ホワイトボード軽量900×1200無地	16,000	17,200
441	61-0627-76	マグボマット(軽量)無地300×450	1,650	1,770
441	61-0627-77	マグボマット(軽量)無地450×600	2,500	2,680
441	61-0627-80	マグボマット(軽量)無地600×900	4,000	4,300
441	61-0627-81	マグボマット(軽量)無地900×1200	7,000	7,500
441	61-0627-78	マグボマット(軽量)行動370×600	2,500	2,680
441	61-0627-79	マグボマット(軽量)月間370×600	2,500	2,680
441	61-0627-90	ホワイトボード用イレーザ大RA-11NB	550	580
441	61-0627-91	ホワイトボード用イレーザ大RA11NDM	550	580
441	61-0627-92	ホワイトボード用イレーザ中RA-12NB	450	480
441	61-0627-93	ホワイトボード用イレーザ中RA12NDM	450	480
441	61-0740-90	賞状用紙<プリンタ対応>A3ヨコ書き	750	810
441	61-0740-88	賞状用紙<プリンタ対応>B4ヨコ書き	560	610

頁	品番	商品名	旧価格	新価格
441	61-0740-91	賞状用紙<プリンタ対応>A4ヨコ書き	510	560
441	61-0740-89	賞状用紙<プリンタ対応>B5ヨコ書き	370	400
441	61-0740-86	賞状用紙<プリンタ対応>A3タテ書き	750	810
441	61-0740-84	賞状用紙<プリンタ対応>B4タテ書き	560	610
441	61-0740-87	賞状用紙<プリンタ対応>A4タテ書き	510	560
441	61-0740-85	賞状用紙<プリンタ対応>B5タテ書き	370	400
441	61-0740-35	金ラック額縁B3(四市)	3,030	3,190
441	61-0739-91	金ラック額縁B3褒賞 カー15N	2,920	3,070
441	61-0740-17	金ラック額縁A3(大賞)	2,200	2,320
441	61-0740-33	金ラック額縁四ツ切(七五)	2,040	2,150
441	61-0740-07	金ラック額縁B4(八二)	1,930	2,030
441	61-0739-92	金ラック額縁B4中 カー16N	1,930	2,030
441	61-0739-95	金ラック額縁新B4カー17N	1,930	2,030
441	61-0740-34	金ラック額縁B4小(百〇三)	1,710	1,800
441	61-0739-98	金ラック額縁A4大カー18N	1,540	1,620
441	61-0740-21	金ラック額縁A4(尺七)	1,540	1,620
441	61-0740-36	金ラック額縁ハツ切(尺八)	1,540	1,620
441	61-0740-25	金ラック額縁B5(七九)	1,380	1,450
441	61-0739-99	金ラック額縁B5中カー19N	1,380	1,450
441	61-0740-74	金ラック<規格サイズ対応>規格A3	2,040	2,150
441	61-0740-76	金ラック<規格サイズ対応>規格B4	1,760	1,850
441	61-0740-75	金ラック<規格サイズ対応>規格A4	1,540	1,620
441	61-0740-77	金ラック<規格サイズ対応>規格B5	1,380	1,450
442	61-0596-39	シュレッター用ゴミ袋S	2,300	2,500
442	61-0596-40	シュレッター用ゴミ袋M	5,200	5,500
442	61-0596-38	シュレッター用ゴミ袋L	6,300	6,700
443	7-6103-01	カートリッジ519Ⅱ	6,700	7,400
444	7-6111-02	再生トナーカートリッジ LB317B	6,900	7,350
444	7-6111-04	再生トナーカートリッジ LB318B	7,500	7,730
444	7-6111-06	再生トナーカートリッジ LB319B	7,200	7,650
453	8-1669-11	トイレ用パーソナルテント 4042773	22,000	24,000



□大阪本社

□東京オフィス

□つくば営業所

□福岡営業所

□横浜支店

□静岡営業所

□沖縄営業所

□名古屋支店

□京都営業所

□札幌営業所

□広島営業所

□仙台営業所

□高松営業所