

研究用総合機器2019/サンクアスト産業用研究機器カタログ2019
正誤表

Seq	掲載ページ	品番	商品名	項目	誤	正	代替品
1	60	1-3072-01	恒温槽用防食防錆剤 クリアーバス	取扱中止	-	-	有 1-5903-01
2	113	1-5469-41.42	冷却水循環装置LTC	仕様	タイマー:1分~99時間(1分単位)	タイマー:1分~47時間59分(1分単位)	-
3	202	4-597-01-22	検査書付 ネオシェーカー	型番	CNS-LR	ICNS-LR	-
4	203	2-1987-01	インキュベーター内用シェーカーOS-762	仕様	①本体サイズ:305×350×75mm ②重量:7kg	①本体サイズ:305×350×82mm ②重量:8kg	-
5	203	2-1987-02	インキュベーター内用シェーカーOS-762RC	仕様	①本体サイズ:305×350×75mm ②重量:5kg	①本体サイズ:305×350×85mm ②重量:7.8kg	-
6	205	2-9513-01	卓上振とう器強力振動タイプ	価格表	サイズ(mm):201×175×102	サイズ(mm):210×175×102	-
7	216	1-2976-01	超音波ホジナイザSONICSTAR85	画像	振動部ケーブル色:黒色	振動部ケーブル色:灰色	-
8	223	5-3401-01	ニューパワーミルPM-2005m	取扱中止	-	-	-
9	243	5-5013-01	小型ボールミル回転架台 AV-1	仕様	適合ボット:外径φ60~120mm	適合ボット:外径φ40~120mm	-
10	315	3-9238-01	こて先温度計 FG100-01	取扱中止	-	-	-
11	330	61-9748-38	RFPLAXJP07G 専用フィラメント	取扱中止	-	-	-
12	345	2-9197-12	ハンディーポンプ DSC-3F-12W	取扱中止	-	-	-
13	346	1-8346-11	ダイアフラムポンプ N5100020A	取扱中止	-	-	-
14	507	3-9391-02~04.06	熱電対 WK-φ1.6×300	取扱中止	-	-	-
15	508	3-9392-01.02	先端ビニールモールド熱電対K-φ0.32	取扱中止	-	-	-
16	599	3-9756-11	交換用電極	型番	01X001496	01X001535	-
17	599	3-9757-11	交換用電極	型番	01X001517	01X001538	-
18	611	3-9758-11	交換用電極	型番	01X001498	01X001526	-
19	611	3-9758-12	交換用電極	型番	01X001499	01X001528	-
20	611	3-9759-11	交換用電極	型番	01X001501	01X001530	-
21	614	3-9760-11	交換用電極	型番	01X001497	01X001524	-
22	767	1-5793-01.02	デジタル塩分計	ピクト	校正対応	校正対応不可	-
23	785	3-9332-01.02	デジタルショアゴム硬度計Shore A	取扱中止	-	-	-
24	790	2-957-21~24	デジタルフォースゲージ(高機能型)	仕様	高機能型	標準型(ZTSシリーズのみ)	-
25	790	2-1431-14.15	ForceRecorder	仕様	Windows®XP/VISTA/7/8/8.1/10対応	Windows®7/8/8.1/10対応	-
26	811	3-5539-12	生物顕微鏡 BA310-HZ	取扱中止	-	-	有 3-5539-11
27	851	3-6229-02	充電式ポータブルバライトBLS	仕様	電池容量:4400mAh	電池容量:5200mAh	-
28	851	3-6229-01	充電式ポータブルバライトBL88	仕様	電池容量:8800mAh	電池容量:10400mAh	-
29	956	4-384-05	帯電防止マット張作業台MWP-1575D	価格表	サイズ(mm)1500×600×750	サイズ(mm)1500×750×750	-
30	957	4-385-05	高さ調整作業台 LWM-1575	価格表	天板サイズ(mm)1500×600	天板サイズ(mm)1500×750	-
31	964	3-398-01~06	PVC流し台	画像	A11P-600J	A1IP-600J	-
32	1124	2-931-01~04	成形真空デシケーター-RVD	価格表	中板サイズ(mm)	中板無し	-
33	1124	2-931-01.03	成形真空デシケーター-RVD-250	仕様	内径:RVD-200/φ250mm	内径:RVD-250/φ240mm	-
34	1124	2-931-02.04	成形真空デシケーター-RVD-300	仕様	内径:RVD-300/φ315mm	内径:RVD-300/φ305mm	-
35	1156	3-9842-16	防水キャリングケース NK990B	取扱中止	-	-	-
36	1156	3-9542-32	防水キャリングケース NK990BS	取扱中止	-	-	-
37	1224	3-7707-01	ノーバンク自転車 MG-TG0263N	取扱中止	-	-	有 62-9921-27
38	1241	1-2424-11	ディッシュP35G-2-14C-GRID	取扱中止	-	-	-
39	1256	4-810-01	PCRチューブ開閉補助具 PT-8	仕様	●推奨チューブ:ピオラモPCRチューブ(1-1600-**)	●推奨チューブ:ピオラモPCRチューブ(1-1599-**)	-
40	1258	3-9994-01~12	スーパークリアマイクロチューブ	画像	(左から)1.5ml丸底、0.5ml丸底、1.5ml自立、0.5ml自立	(左から)0.5ml丸底、0.5ml自立、1.5ml丸底、1.5ml自立	-
41	1282	3-7495-02.03	384ウェルプレート	画像	右上/P38F27S、左下/P38F29S	右上/P38F29S、左下/P38F27S	-
42	1311	2-6115-01	無菌卵黄液 400S 6入	画像	-	容器(ボトル・キャップ)の形状変更	-
43	1321	2-3766-01.02	アネロパウチ キープ	価格表	入数:-01/1箱(2個/袋×40袋入) -02/1箱(1個/袋×40袋入)	入数:-01/1箱(1個/袋×40袋入) -02/1箱(2個/袋×40袋入)	-
44	1321	2-3766-01.02	アネロパウチ キープ	画像	商品画像A-39(左)、A-37(右)	商品画像A-37(左)、A-39(右)	-
45	1360	1-5300-12.13	クオリチップ	取扱中止	-	-	-
46	1378	2-978-01 2-981-01	ビベットチップ	画像	<ラックタイプ>PT0010(左)・PT1000(右)	<ラックタイプ>PT1000(左)・PT0010(右)	-
47	1432	5-235-01.02	クールボックス	画像	F-5(左奥側)、F-8(中央手前側)	F-8(左奥側)、F-5(中央手前側)	-
48	1447	1-3352-02	マウス飼育ケージ SN-800	仕様	付属吸水瓶:100mL	付属吸水瓶:200mL	-
49	1459	3-9946-01~03	ステンレスメッシュ手袋S~L	取扱中止	-	-	-
50	1565	3-7015-22	卓上ハイスピン遠心機 D3024R	取扱中止	-	-	-
51	1641	2-5085-01~04	封印ボトルTEA-100	仕様	口内径:φ38mm	口内径:φ32mm	-
52	1785	2-339-04~06	フッ素コーティングアルミパット浅1号	取扱中止	-	-	-
53	1858	3-9180-04	トールピーカー TB-150	価格表	目盛:50・75・100・25	目盛:50・75・100・125	-
54	1882	6-239-09	ポリシリンダー 2L	取扱中止	-	-	-

研究用総合機器2019/サンクアスト産業用研究機器カタログ2019
正誤表

Seq	掲載ページ	品番	商品名	項目	誤	正	代替品
55	1990	3-9264-01~03	ステンレスピンセット 04681~04683	取扱中止	-	-	有 78-0312-88~90
56	2004	3-6362-01~03	滅菌スコップ	価格表	全長(mm):127	柄の長さ(mm):127	-
57	2004	3-6362-03	滅菌スコップ H36906-0006	価格表	全長(mm):64	柄の長さ(mm):56	-
58	2044	1-2894-01~08	トヨフツ(R)ホース	仕様	①使用温度範囲:-5℃~+70℃ ②材質:被覆材/ポリウレタン・軟質PVC	①使用温度範囲:-20℃~+80℃ ②材質:被覆材/ポリウレタン ③FDA、DMF登録 ④ホース外層にイメージラインの追加	-
59	2044	1-1717-01~04	トヨフツ(R)Eホース(静電気対策タイプ)	仕様	①使用温度範囲:-5℃~+70℃	①仕様温度範囲:-20℃~+80℃ ②FDA、DMF登録	-
60	2054	1-2895-01~07	エコロンホース	仕様		ホース外層にイメージラインの追加	-
61	2082	1-7379-01~08	ルアーフィッティング(硬質チューブ用)	画像	上段左から:-01、-02、-03、-04 下段左から:-05、-06、-07、-08	上段左から:-05、-06、-07、-08 下段左から:-01、-02、-03、-04	-
62	2201	1-6804-01	導電性エポキシ接着剤 CW2400	取扱中止	-	-	-
63	2267	0-4071-01,02	シヨップシーラー FS-215	仕様	①タイマー色:茶色	①タイマー色:白色 ②冷却時間ランプ搭載	-
64	2299	2-9701-11,13	急速充電器セット	取扱中止	-	-	-
65	2394	3-8559-01,02	空気浄化装置 AP50	照会No.	239460	239400	-
66	2396	3-8079-01~03	セラミックヒーターJCH-D083T	取扱中止	-	-	有 62-9210-71
67	2492	0-198-37~40	HP滅菌バッグTS-213-330	取扱中止	-	-	-
68	2519	8-433-01	丸型リネン車 3108 ST	仕様	本体寸法:φ600×787mm(深/600mm)	本体寸法:外径φ650×787mm(深/560mm)	-
69	2519	8-432-01	角型リネン車 3106ST	仕様	本体寸法:925×625×787mm(深/600mm)	本体寸法:925×625×787mm(深/560mm)	-
70	2590	1-3821-01~03	カーテン YLC-2アルゴン 50cm	型番	YLC-2	YLC-2A	-
71	2644	3-9853-01~03	SUS手袋用バンドS~L	取扱中止	-	-	-
72	2669	2-9831-01~05 2-9832-01~05	白衣	仕様	ボタン:スナップボタン	ボタン:通常のボタン	-
73	2772	3-4663-23,26	マジックライズ	取扱中止	-	-	-
74	2774	7-3391-01	防災バッグ30YBG-30	取扱中止	-	-	-
75	2774	3-5548-01	サバイバルローラーバック コンパック	取扱中止	-	-	-
76	2827	0-7847-01	外科剪刀	型番	NF-0286	B022-0286	-
77	2827	0-7847-02	外科剪刀	型番	NF-0305	B022-0305	-
78	2827	0-7849-01	外科剪刀	型番	NF-0287	B022-0287	-
79	2827	0-7849-02	外科剪刀	型番	NF-0287	B022-0306	-
80	2827	0-7848-01	外科剪刀	型番	NF-0288	B022-0288	-
81	2827	0-7848-02	外科剪刀	型番	NF-0307	B022-0307	-
82	2829	7-3738-01	AEDトレーニングキット(サマリタン)	価格表	11516-000131	TRN-350-JA	-
83	2829	7-3738-11	AEDトレーニングキット(サマリタン)トレーナー用パッドバック	価格表	11516-000017	TRN-PAK-04	-
84	2829	7-3738-12	AEDトレーニングキット(サマリタン)トレーナー用交換用電極(5セット入)	取扱中止	-	-	-
85	2829	7-3738-13	AEDトレーニングキット(サマリタン)トレーナー用交換用電極(5セット入)	価格表	11516-000009	TRN-ACC-02	-
86	2829	7-3738-14	AEDトレーニングキット(サマリタン)トレーナー用交換用電極(5セット入)	価格表	11516-000011	TRN-ACC-03	-
87	2829	7-3738-15	AEDトレーニングキット(サマリタン)トレーナー用リモートコントローラ	価格表	11516-000014	TRN-ACC-16	-
88	2829	7-3738-16	AEDトレーニングキット(サマリタン)トレーナー用充電用ACアダプター	価格表	11516-000012	TRN-ACC-14	-
89	2829	7-3739-01	AED(サマリタン)本体	価格表	80514-00293	350-BAS-JA-08	-
90	2829	7-3739-11	AED(サマリタン)成人用パッドバック	価格表	11516-000132	PAD-PAK-03J	-
91	2829	7-3739-12	AED(サマリタン)未就学児用パッドバック	価格表	11516-000133	PAD-PAK-04J	-
92	2829	7-3739-13	AED(サマリタン)ソフトキャリーケース	価格表	11516-000022	PAD-BAG-01	-
93	2829	7-3739-14	AED(サマリタン)ハードキャリーケース	取扱中止	-	-	-
94	2829	7-3739-15	AED(サマリタン)ハートサインリュックサック	価格表	11516-000114	PAD-BAG-02	-
95	2887	1-3269-02,03	ボンベ運搬車	取扱中止	-	-	-
96	2887	1-3270-02~05	ボンベスタンド	取扱中止	-	-	-
97	2936	9-1010-01,02	クリーンルーム用耐熱手袋EGF-111E	仕様	材質:布地/バラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム	材質:表/テフロン(R)100%(バラ系アラミド繊維)、裏/ポリエステル100%	-
98	2956	1-2369-01~04,31~34	クリーンワイパー	商品名	クリーンワイパー	クラクリーン(R)ワイパー	-
99	3026	9-4041-01,02	静電マット	ピクト	10の9乗Ω~	10の9乗Ω	-
100	3029	9-5710-01	静電マット(ロールタイプ)	ピクト	10の9乗Ω~	10の9乗Ω	-
101	3186	3-8810-01~05,09	電子回路学習キット	仕様	ハンダセット(はんだごて・ハンダ)	ハンダセット(はんだごて・こて台)	-
102	3186	3-8810-01~08	電子回路学習キット	仕様	(ECB-300T・400T・700Tは紙媒体テキストです)	(ECB-700Tは紙媒体テキストです)	-
103	3186	3-8810-06	電子回路学習キット ECB-700T	仕様		■キットを使用する際に必要なもの ・9V角電池	-
104	3186	3-8809-01	電子回路学習キット AKE-1014S	脚注	※使用前にハンダセット(はんだごて・ハンダ)~	※使用前にハンダセット(はんだごて・こて台)~	-
105	3186	3-8809-01	電子回路学習キット AKE-1014S	仕様	①フルカラーテキストによる~ ②セット内容:テキスト(52ページオールカラー)	①CD収録のフルカラーテキストによる~ ②セット内容:CD(オールカラーテキスト収録)	-
106	3287	4-709-01-70~75	表示計HD2001.1TV1貨 校正付	取扱中止	-	-	-