

- 研究用総合機器2015
- サンクアスト産業用研究機器2015



おすすめ  
新商品をぜひ  
この機会に!!

2014年  
11月発刊

# もろすぐ発刊!

# 先行セール

11月発刊のカタログに掲載する  
アイテムの中から、オススメ新商品や  
注目新商品を一足早くご紹介。  
セール期間中だけのお買い得価格で多数掲載!

2014年9月1日(月)~11月28日(金)受注分まで

※ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。

汎用機器



P.1~3

洗浄・滅菌用品



P.4

大型設備品



P.5

保冷・保存用品



P.6

計測・検査用品



P.7~8

分析・培養用品



P.9~10

ワゴン・チェア



P.11

分注・ガラス量器類



P.12

衛生・環境検査用品 / ウェハー



P.13

安全保護用品



P.14

# 汎用機器

## 大容量・堅牢モデルのVOLTEGAパワースターラーシリーズ堂々デビュー!



ベークライト天板

VPS-160B

SALE  
**10% OFF**

強カ MAX  
タイブ 1350rpm

**¥40,500~(税抜)**

### ①VOLTEGAパワースターラー

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1492-01-30	VPS-160B	¥45,000	¥40,500
3-1492-02-30	VPS-200B	¥68,000	¥61,200
3-1492-03-30	VPS-300B	¥93,000	¥83,700

#### ■共通特長(①~③)

- 強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の攪拌が可能です。
- タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。
- アナログつまみで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。
- 使用目的で天板材質をお選びいただけます。



ステンレス天板

VPS-200S

SALE  
**10% OFF**

強カ MAX  
タイブ 1350rpm

**¥43,200~(税抜)**

### ②VOLTEGAパワースターラー

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1493-01-30	VPS-160S	¥48,000	¥43,200
3-1493-02-30	VPS-200S	¥69,500	¥62,600
3-1493-03-30	VPS-300S	¥98,000	¥88,200



アルミ天板

VPHS-230A

MAX  
1350rpm  
MAX  
300°C

SALE  
**10% OFF**

**¥127,800~(税抜)**

### ③VOLTEGAパワーホットスターラー

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1494-01-30	VPHS-190A	¥142,000	¥127,800
3-1494-02-30	VPHS-230A	¥175,000	¥157,500

#### ■仕様(ホットスターラー機能)

- 天板温度範囲：室温+5~300°C ●タイマー設定範囲：0~99時間59分(装置停止機能付き)
- 温度表示精度：±2°C ●ヒーター：シーズヒーター
- 安全装置：過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ

#### ■仕様

型番	VPS-160B	VPS-200B	VPS-300B	VPS-160S	VPS-200S	VPS-300S	VPHS-190A	VPHS-230A
天板材質	ベークライト			ステンレス(SUS304)			アルミニウム(アルマイト処理)	
天板サイズ	160×160mm	200×200mm	300×300mm	160×160mm	200×200mm	300×300mm	190×190mm	230×230mm
回転数	60~1350rpm							
モーター	3W	15W	40W	3W	15W	40W	6W	25W
攪拌容量	10ℓ	20ℓ	70ℓ	10ℓ	20ℓ	70ℓ	10ℓ	20ℓ
磁石/強度(T)	ネオジム/0.42		ネオジム/0.46	ネオジム/0.42		ネオジム/0.46	サマコバ/0.37	
電源	AC100V 50/60Hz 2.5m 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)							
ヒーター容量	-						1000W	1300W
最大消費電力	20W	40W	70W	20W	40W	70W	1050W	1350W
本体サイズ*	160×160(171)×111mm	200×200(211)×130mm	300×300(310)×165mm	160×160(171)×111mm	200×200(211)×130mm	300×300(310)×165mm	193×193(210)×165mm	233×233(265)×166mm
重量	2.2kg	3.9kg	8.8kg	2.3kg	4.1kg	9.7kg	5.8kg	9.0kg

※( )内は突起を含む寸法 ※攪拌容量及び回転数は対象が水の場合です。  
※ご利用になる攪拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。

振とうを反時計回りもしくは、時計回りと反時計回りを交互に繰り返すこともできます。



SALE  
**15% OFF**

MAX  
200rpm  
振とう

500ml フラスコホルダー使用例



ラバーマット・スプリング使用例

250ml フラスコホルダー使用例

**¥136,000(税抜)**

### オービタルシェーカー (インキュベーター用)

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-986-01-30	AS-MOR-3001	本体	¥160,000	¥136,000
2-986-11-30	MO-FH-250	250ml×9本用フラスコホルダー	¥5,000	¥4,300
2-986-12-30	MO-FH-500	500ml×5本用フラスコホルダー	¥5,000	¥4,300
2-986-13-30	MS-FLAT-30	交換用滑り止めラバーマット30×30cm	¥2,000	¥1,700
2-986-14-30	MW-SP	固定用スプリング(2個入)	¥3,800	¥3,200

#### ■特長

- ステッピングモーターを採用しています。
- 耐荷重10kgと重量物の攪拌も可能です。

#### ■仕様

- 回転速度：0~200rpm(2方向振盪の時は0~100rpm) ●旋回範囲：20mm(最大)
- 負荷荷重：10.0kgまで ●タイマー：1~9999分
- 本体サイズ：300×310×130mm(プラットフォーム300×300mm)

1台3役! 振とう、恒温のみでも使用できます。

恒温 + 振とう

恒温 振とう

**¥97,200(税抜)**



マイクロプレート専用!

#### SHAKING INCUBATOR

### シェイキングインキュベーター(フロントラボ)

セールコード	型番	温度調節範囲(°C)	回転速度(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2934-01-30	MyBL-P2S	室温+5~70	100~1200	¥108,000	¥97,200

#### ■特長

- 上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。
- インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。
- 組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。

#### ■仕様

- SBS規格プレート対応 ●温度分布精度：±0.5°C以下 ●温度制御方式：PID制御
- アラーム時間設定範囲：1分~99時間59分 ●振幅：2mm
- 温度上昇時間(20°C→70°C)：25分以下 ●マイクロプレート設置可能枚数：2枚
- 電源：AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) ●サイズ：280×270×140mm

省スペースで簡易式



SALE  
**10% OFF**

恒温

**¥70,200(税抜)**

#### INCUBATOR

### プレート用インキュベーター(フロントラボ)

セールコード	型番	温度調節範囲(°C)	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2932-01-30	MyBL-P2	室温+5~70	280×270×140	¥78,000	¥70,200

#### ■特長

- 上面・下面両方から加熱しますので、均一に加熱できます。
- コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
- 設定時間後にアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。
- 培養や各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。

#### ■仕様

- SBS規格プレート対応 ●温度分布精度：±0.5°C以下
- 温度制御方式：PID制御
- アラーム時間設定範囲：1分~99時間59分 ●温度上昇時間(20°C→70°C)：25分以下
- 電源：AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)

# 水槽内蔵の箱型バスシリーズ

## ウォーターバス

WATER BATH

### ①ウォーターバス(丸型槽)

¥49,500(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5990-11-30	WB-80M	260×266(280) <sup>※1</sup> ×241	φ180×180	¥55,000	¥49,500
2-7940-11-30	スノコ	φ170×45	—	¥4,500	¥4,100

※1( )突起を含む寸法。

WATER BATH

### ②ウォーターバス(角型槽)

¥52,200(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3146-41-30	WB-80K	260×266(280) <sup>※1</sup> ×243	225×188×150	¥58,000	¥52,200
1-3146-12-30	スノコ	195×155×45	—	¥4,500	¥4,100

※1( )突起を含む寸法。

WATER BATH STIRRER

### ③ウォーターバススターラー

¥53,100(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7940-31-30	WBS-80M	260×266(290) <sup>※1</sup> ×241	φ180×180	¥59,000	¥53,100
2-7940-11-30	スノコ	φ170×45	—	¥4,500	¥4,100
3-1496-01-30	攪拌スノコ	φ160×46.5	—	¥14,000	¥12,600

※1( )突起を含む寸法。※試料を直接攪拌する際はスノコを使用せずにφ100mm以下の容器をご使用ください。

■付属品 攪拌子(φ8×30mm)×1個

WATER BATH

### ④水槽取り外し式ウォーターバス

¥85,500(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-5944-11-30	WB-80S	260×266(280) <sup>※1</sup> ×266	φ180×180	¥95,000	¥85,500

※1( )突起を含む寸法。

■共通特長

- PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
- 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
- 温度過昇防止装置を標準装備しています。

■共通仕様

- 材質：本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS316)、スノコ/ステンレス(SUS304)
- 水容量：丸型槽/4ℓ、角型槽/5ℓ
- ヒーター容量：750W(WB-80Sのみ800W)
- 温度センサー：K熱電対
- 安全装置：温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
- タイマー設定範囲：0~99時間59分
- 取り付け可能温度計サイズ：φ7~φ10mm(WB-80Sを除く)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)



スターラー内蔵ですので試料や熱媒体を加熱しながら攪拌できます。

SALE 10% OFF

MAX 80℃

水槽を取り外して丸洗いが可能です。

回転数：100~1200rpm

■共通仕様

- 材質：本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS316)、スノコ/ステンレス(SUS304)
- 水容量：丸型槽/4ℓ、角型槽/5ℓ
- ヒーター容量：750W(WB-80Sのみ800W)
- 温度センサー：K熱電対
- 安全装置：温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
- タイマー設定範囲：0~99時間59分
- 取り付け可能温度計サイズ：φ7~φ10mm(WB-80Sを除く)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)

## オイルバス



■共通特長

- PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
- 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
- 温度過昇防止装置を標準装備しています。

■共通仕様

- 温度設定範囲：室温+5~200℃
- ヒーター容量：シーズヒーター750W
- 温度センサー：K熱電対
- 温度制御方式：マイコンPID制御
- タイマー設定範囲：0~99時間59分
- 安全装置：温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
- 材質：本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS316)、スノコ/ステンレス(SUS304)
- 取り付け可能温度計サイズ：φ7~φ10mm
- 電源：AC100V 50/60Hz 800W
- 電源コード長：2.5m(3Pプラグ付き)
- 付属品：2P-3P変換アダプター、攪拌子(φ8mm×30mm)×1個(オイルバススターラーのみ)
- 水容量：丸型槽/4ℓ、角型槽/5ℓ

回転数：100~1200rpm

OIL BATH

### ①オイルバス(丸型槽)

¥52,200(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3149-41-30	OB-200M	260×266(280) <sup>※1</sup> ×241	φ180×180	¥58,000	¥52,200
2-7940-11-30	スノコ	φ170×45	—	¥4,500	¥4,100

※1( )突起を含む寸法。

OIL BATH

### ②オイルバス(角型槽)

¥56,300(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3147-41-30	OB-200K	260×266(280) <sup>※1</sup> ×243	225×188×150	¥62,500	¥56,300
1-3146-12-30	スノコ	195×155×45×1.2	—	¥4,500	¥4,100

※1( )突起を含む寸法。

OIL BATH STIRRER

### ③オイルバススターラー

¥58,100(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7939-21-30	OBS-200M	260×266(290) <sup>※1</sup> ×241	φ180×180	¥64,500	¥58,100
2-7940-11-30	スノコ	φ170×45	—	¥4,500	¥4,100
3-1496-01-30	攪拌スノコ	φ160×46.5	—	¥14,000	¥12,600

※試料を直接攪拌する際はスノコを使用せずにφ100mm以下の容器をご使用ください。

※1( )突起を含む寸法。



内容量 1kg

SALE 10% OFF

¥6,300(税抜)

OIL オイルバス用耐熱シリコンオイル

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9146-01-30	ASO-100	¥7,000	¥6,300

■特長

- 開放系での耐熱性に優れています。
- 250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。

■仕様

- 耐熱性：-40~300℃
- 引火点：342℃
- 色：淡黄色透明
- 粘度(25℃)：100cSt

水に入れるだけで、長期間にわたって抗菌・防藻・防カビ効果が持続します。

SALE 10% OFF



POWDER 抗菌防藻防かび剤(KENIFINE®)

¥3,200~(税抜)

セールコード	型番	対応水量(ℓ)	サイズ(mm)	内容量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-718-01-30	S	10	110×85	4	¥3,600	¥3,200
2-718-02-30	M	20	130×105	6	¥6,000	¥5,400
2-718-03-30	L	50	200×160	15	¥15,000	¥13,500

※KENIFINE®は神戸製鋼所の登録商標です。同社の技術を導入したメーカーで製造されています。

■特長 ●菌などの増殖を抑制しますので、節水や節電に有効です。

■仕様 ●材質：ニッケル合金 ●入数：1個

# 汎用機器

超小型!少サンプル時や  
個人用にもオススメ!



手の平に収まる  
小型サイズ

恒温

なんと850g!



¥26,820 (税抜)

DRY BATH  
ミニブロックバス(フロントラボ)

セールコード	型番	仕様	温度調節範囲(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2812-01-30	MyBL-10	本体	室温+5~100	¥29,800	¥26,820
1-2812-11-30	A-10	Block	PCRチューブ (0.2ml×40本)用ブロック	¥7,800	¥7,000
1-2812-12-30	B-10	Block	マイクロチューブ (0.5ml×24本)用ブロック	¥7,800	¥7,000
1-2812-13-30	C-10	Block	マイクロチューブ (1.5ml×15本)用ブロック	¥7,800	¥7,000
1-2812-14-30	D-10	Block	マイクロチューブ (2ml×15本)用ブロック	¥7,800	¥7,000
1-2812-15-30	E-10	Block	キューベット(12.5×12.5×32mm ×8本)用ブロック	¥9,800	¥8,800
1-2812-16-30	F-10	Block	コニカルチューブ (15ml×4本)用ブロック	¥7,800	¥7,000
1-2812-17-30	G-10	Block	コニカルチューブ (50ml×2本)用ブロック	¥7,800	¥7,000

※本体にブロックは付属していません。

■特長

- 幅広く使用できるブロックをラインナップしていますので、サンプルの各種反応実験・調整等に幅広く使用できます。

■仕様

- 温度分布精度: ±0.5°C以下(at100°C) ● 温度制御方式: PID制御
- タイマー時間範囲: 0~999秒/0~999分
- 温度上昇時間(40°C→100°C): 15分以下
- 電源: AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
- 消費電力: 35W ● サイズ: 120×152×112mm

ブロックバスシェーカー  
は温度調節、振とうのみ  
での使用も可能。



MyBL-100CS

■共通特長

- スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。
- 各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。
- 5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転も可能です。(MyBL-100S除く)

恒温

DRY BATH  
ドライブロックバス(フロントラボ)

セールコード	型番	仕様	温度調節範囲(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2811-01-30	MyBL-100	ホットタイプ	室温+5~100	¥39,000	¥35,100
1-2811-02-30	MyBL-100C	ホット/クールタイプ	-10~100※1	¥92,000	¥82,800

※本体にブロックは付属していません。 ※1: 室温≦25°Cの場合

恒温

振とう

恒温+振とう

振幅: 2mm

振とう速度  
200~1500rpm

DRY BATH

ブロックバスシェーカー(フロントラボ)

セールコード	型番	仕様	温度調節範囲(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2933-01-30	MyBL-100S	ホットタイプ	室温+5~100	¥118,000	¥106,200
1-2933-02-30	MyBL-100CS	ホット/クールタイプ	0~100※1	¥155,000	¥139,500

※本体にブロックは付属していません。 ※1: 室温≦20°Cの場合(室温≦25°C/4~100°C、室温≦30°C/10~100°C)

BLOCKS

ブロック(MyBL-100シリーズ用)

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2811-11-30	A-100	Block	PCRチューブ(0.2ml×96本)用	¥13,000 ¥11,700
1-2811-12-30	B-100	Block	マイクロチューブ(0.5ml×54本)用	¥13,000 ¥11,700
1-2811-13-30	C-100	Block	マイクロチューブ(1.5ml×35本)用	¥13,000 ¥11,700
1-2811-14-30	D-100	Block	マイクロチューブ(2ml×35本)用	¥13,000 ¥11,700
1-2811-15-30	G-100	Block	コニカルチューブ(15ml×12本)用	¥18,000 ¥16,200
1-2811-16-30	H-100	Block	コニカルチューブ(6×50ml)用	¥18,000 ¥16,200
1-2811-17-30	I-100	Block	バス(103×67×30mm)用	¥13,000 ¥11,700

¥11,700~(税抜)



■共通仕様

- 温度制御方式: PID制御
- タイマー時間範囲: 1分~99時間59分
- 温度上昇時間(20°C→100°C): MyBL-100(S)/12分以下、MyBL-100C(CS)/20分以下
- 温度下降時間(20°C→-10°C): 30分以下(MyBL-100C(CS)のみ)
- 電源: AC100V 50/60Hz (電源コード長: 約1.5m)
- 消費電力: MyBL-100/150W、MyBL-100C/250W、MyBL-100S/200W、MyBL-100CS/300W
- サイズ: 300×225×195mm
- 重量: MyBL-100/3.3kg、MyBL-100C/5kg、MyBL-100S/7kg、MyBL-100CS/8.5kg

## パールサーモシリーズに新機種登場!



TRT-PUCAL+PU751MT-A  
¥62,800 (税抜)

THERMOSTAT  
放射型温度過昇防止器

セールコード	型番	仕様	測定温度範囲(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1484-01-30	TRT-PUCAL	本体	-	¥69,800	¥62,800
3-1484-11-30	PU251MT-A	センサー	250~1000	¥134,000	¥120,600
3-1484-12-30	PU751MT-A			¥148,000	¥133,200
3-1484-13-30	PC301HT-A			¥59,800	¥53,800
3-1484-14-30	PC151HT-A			¥45,000	¥40,500

※センサーは別売です。

- 特長 ● 接触式センサーでは測定しがたい物体の表面温度の過昇防止に適しています。 ● センサー(別売)との組み合わせでニーズに合った仕様を選んでもいただけます。

- 仕様 ● 最小表示単位: 1°C ● 電源: AC100V 50/60Hz ● 接続容量: AC100V 15A ● 本体サイズ: 130×166×93mm ● ケーブル長: 1m ● 電源コードプラグ形式: 3P ● センサー視野直径(1m時): PU251MT-A/φ45mm、PU751MT-A/φ18.3mm、PC301HT-A/φ30mm、PC151HT-A/φ78.6mm



TRT-301AL  
¥117,000 (税抜)

THERMOSTAT  
放射式温度過昇防止器(IRセンサー付)

セールコード	型番	設定範囲(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1482-01-30	TRT301-AL	0~300	¥130,000	¥117,000

■特長

- 動いている或いは接触式センサーでは測定しがたい物体の表面温度の過昇防止に適した非接触式センサーを使用しています。
- 昇温レスポンスの早い加熱媒体の電源出力カットに向きます。
- K熱電対も使用可能です。

■仕様

- 最小表示単位: 1°C
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 接続容量: AC100V 15A
- 本体サイズ: 130×166×93mm
- センサー: 測定温度範囲/20~300°C、測定距離/50~300mm、ケーブル長/2m、サイズ/φ19×40mm



TRT-301TC  
¥113,400 (税抜)

THERMO CONTROLLER  
放射式温度調節器

セールコード	型番	設定範囲(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1483-01-30	TRT-301TC	0~300	¥126,000	¥113,400

■特長

- 動いている或いは接触式センサーでは測定しがたい物体の表面温度管理に適しています。
- 温調器は高速サンプリング(周期: 200ms)です。
- 昇温降温レスポンスの早い加熱媒体の制御に向きます。(例: ハロゲンランプなどの熱源制御)
- K熱電対が切り替え接続可能です。

■仕様

- 接続容量: AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)
- 最小表示単位: 1°C ● 電源: AC100V 50/60Hz
- 本体サイズ: 130×166×93mm
- センサー: 測定温度範囲/20~300°C、測定距離/50~300mm、ケーブル長/2m、サイズ/φ19×40mm

# 洗浄・滅菌用品

SALE 15% OFF  
**¥33,800~(税抜)**

## ULTRASONIC CLEANER 超音波洗浄器(ASUシリーズ)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2160-01-30	ASU-2	237×235×290	152×139×100	¥39,800	¥33,800
1-2160-02-30	ASU-3	325×235×290	241×139×100	¥59,800	¥50,800
1-2160-03-30	ASU-6	380×247×340	303×152×150	¥92,000	¥78,200
1-2160-04-30	ASU-10	386×337×340	303×241×150	¥125,000	¥106,300
1-2160-05-30	ASU-20	586×397×340	506×303×150	¥198,000	¥168,300

※型式指定番号：第EU-11008号(ASU-3)、第EU-11009号(ASU-6)、第EU-11010号(ASU-10)、第EU-11011号(ASU-20)。ASU-2は小出力のため対象外。  
 ※サイズは排水バルブを除いた寸法です。



使用用途に最適な振動子を採用、  
 高出力で耐久性に優れています。

SALE 15% OFF  
**¥42,100~(税抜)**

## ULTRASONIC CLEANER 超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)

セールコード	型番	外寸法(mm)	槽内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2162-01-30	ASU-2M	234×221×223	152×139×100	¥49,500	¥42,100
1-2162-02-30	ASU-3M	324×221×223	241×139×100	¥74,800	¥63,600
1-2162-03-30	ASU-6M	384×234×273	303×152×150	¥107,800	¥91,600
1-2162-04-30	ASU-10M	384×324×273	303×241×150	¥145,200	¥123,400
1-2162-05-30	ASU-20M	584×384×273	506×303×150	¥198,000	¥168,300

■共通特長  
 ●ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。  
 ●洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です(ASU-2・2M・3・3M除く)。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。  
 ●プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です(ASU-2・2M・3・3M除く)。  
 ●メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。

### 仕様

仕様	ASU-2	ASU-2M	ASU-3	ASU-3M	ASU-6	ASU-6M	ASU-10	ASU-10M	ASU-20	ASU-20M
槽容量	約1.8ℓ		約2.7ℓ		約5.9ℓ		約9.5ℓ		約20.0ℓ	
材質	本体/ASU-2・3・6・10・20:PP(ポリプロピレン)、ASU-2M・3M・6M・10M・20M:ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)									
発振回路	他励発振方式				他励発振方式PLL自動追尾					
発振子	PZT				BLT(ボルト締めランジュパン)					
出力	40W		80W		130W		240W		360W	
発振周波数	50W		42kHz		80W		40kHz		300W	
ヒーター容量	50W		80W		160W		210W		300W	
電源/電源コード	AC100V 50/60Hz/2m 3Pプラグ									
発振/パワー切替機能	-				High/Middle/Low 3段					
プログラム機能	-				発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム					
付加機能	ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)									
安全機能	過電流防止、ヒーター過熱防止				過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止					
付属品	ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個、ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径φ13mm)、洗浄剤(中性200mℓ×1本、アルカリ性200mℓ×1本)									

## ASUシリーズにオススメ!



SDNU-A4

中性 アルカリ性

### DETERGENT 超音波洗浄器用洗浄剤

セールコード	型番	仕様	内容量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-998-01-30	SDNU-N1	中性	1	¥2,750	¥2,500
2-998-02-30	SDNU-N4	中性	4	¥6,980	¥6,300
2-998-03-30	SDNU-A1	アルカリ性	1	¥2,600	¥2,300
2-998-04-30	SDNU-A4	アルカリ性	4	¥5,980	¥5,400

■特長  
 ●防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくいです。  
 ●加温すると洗浄力が向上し、加温での薬剤による白濁もありません。  
 ●中性は油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。  
 ●アルカリ性は頑固な油汚れ、タンパク質汚れともに高い洗浄力があり、スケール防止にも優れています。  
 ■仕様 ●主成分：中性/非イオン界面活性剤、ほう素化合物、アルカリ性/非イオン界面活性剤、アニオン界面活性剤  
 ●使用方法：汚れに応じて20~200倍に希釈。

## 工業用にもご使用いただけます。



4ℓ

SALE 10% OFF  
**¥2,700~(税抜)**

### DETERGENT ミネラル洗浄剤(界面活性剤無添加)

セールコード	型番	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-1201-01-30	SRS-K 1L	1	¥2,950	¥2,700
2-1201-02-30	SRS-K 4L	4	¥11,000	¥9,900

※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。  
 ■特長 ●界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防錆剤・発泡剤・香料を一切含みません。●たんばく汚れを強力に洗浄します。●防錆効果があり、金属洗浄にも適しています。  
 ●主成分は食品添加物で構成され、手にも自然にも優しいです。  
 ●無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。  
 ●軟水・硬水・海水問わず使用できます。  
 ●水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。  
 ■仕様 ●主成分：精製水、リン酸K、珪酸Na、炭酸K、炭酸Na、リン酸Na、CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na ●pH値：13.5(強アルカリ性) ●使用方法：用途に応じ、20~100倍に希釈



NCC-1701B

NCC-16LV

## 研究機関に適した小型オートクレーブです。16ℓも登場!

SALE 5% OFF  
**¥178,600(税抜)**

### AUTOCLAVE STERILIZER サイエンスオートクレーブ(4ℓ)

セールコード	型番	温度設定(℃)	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8059-02-30	NCC-1701B	115/121	250×250×426	¥188,000	¥178,600

※本商品は医療機関では使用できません。

SALE 5% OFF  
**¥274,600~(税抜)**

### AUTOCLAVE STERILIZER サイエンスオートクレーブ(16ℓ)

セールコード	型番	温度設定	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-803-01-30	NCC-16LV	121℃/132℃	330×340×510	¥289,000	¥274,600
2-803-02-30	NCC-16LVB	115℃/121℃		¥298,000	¥283,100

※本商品は医療機関では使用できません。

■特長<4ℓ>  
 ●短時間で連続滅菌が可能です。●コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。●マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。●液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。  
 ■特長<16ℓ>  
 ●NCC-16LVBは液体滅菌モード付きです。●2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。●マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。●タイマー設定が可能です。  
 ■共通仕様  
 ●材質：本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)  
 ●缶体寸法：1701B/φ150×220mm、16LV(B)/φ240×360mm  
 ●タイマー設定：16LV/(121℃)20~99分・(132℃)5~99分、16LVB・1701B/(115℃)30~99分・(121℃)20~99分  
 ●安全装置：空焚き防止装置、安全弁、過電流保護装置、漏電保護装置、ドアロック検出、過温保護  
 ●電源：AC100V 50/60Hz 1200W(1701B/500W)  
 ●付属品：網カゴ(内寸法：1701B/φ130×200mm・16LV(B)/φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)

## 使いやすいハーフケース新登場



SALE 5% OFF  
**¥6,480(税抜)**

### WIPER プロワイプ・ソフトワイパー(エリエール)

セールコード	型番	シートサイズ(mm)	入数	価格(税抜)
2-1618-04-30	S200(ハーフケース)	195×125	1ケース(200枚/箱×36箱入)	¥6,480

■特長  
 ●繊維くずの発生が少なく、拭き取り面にチリやケバを残しません。  
 ●水や薬品に濡れても破れにくく、頑固な汚れもしっかり拭き取ります。  
 ■仕様  
 ●材質：パルプ ●ポップアップタイプ



SALE 5% OFF  
**¥6,480(税抜)**

### WIPER プロワイプ・ソフトマイクロワイパー

セールコード	型番	シートサイズ(mm)	入数	価格(税抜)
2-2624-04-30	S220(ハーフケース)	198×130	1ケース(220枚/箱×36箱入)	¥6,480

■特長  
 ●滑らかで柔らかく、吸収性・拭き取り性に優れています。  
 ●ピーカー・ガラスセル等、多量の水分の拭き取りに適しています。  
 ■仕様  
 ●材質：パルプ ●ポップアップタイプ



リサイクルタオル

SALE 5% OFF  
**¥4,800~(税抜)**

### WIPER プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル(エリエール)

セールコード	品名	シートサイズ(mm)	入数	価格(税抜)
2-1621-10-30	ソフトタオル(未晒し帯止め(ハーフケース))	405×315	1袋(50枚入)	¥5,280
2-1621-11-30	リサイクルタオル(ホワイト帯止め(ハーフケース))	405×315	×12袋	¥4,800

■特長 ●ソフトタオルは強度・吸水性に優れ、大型のピンエンボスで汚れをかきとります。  
 ●リサイクルタオルは再生紙100%で環境にやさしく、強度に優れています。  
 ■仕様 ●材質：ソフトタオル/パルプ、リサイクルタオル/リサイクルパルプ ●4ツ折

# 大型設備品

やさしい色のデシケーターをご用意しました。

# Qualim



SALE  
**10% OFF**

棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。

扉下パネルにカラフルな配色を施していますので、収納物の分類に便利です。

- 固体高分子電解質膜方式のドライユニットが庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。
- 除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
- 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出されません。

## DESICCATOR デシケーター (クリアム)

**¥15,800 (税抜)**

セールコード	型番	外寸法 (mm)	内寸法 (mm)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-1567-01-30	ピンク	347×349×420	280×275×350	¥17,500	¥15,800
3-1567-02-30	グレー			¥17,500	¥15,800
3-1567-03-30	ライトブルー			¥17,500	¥15,800

## DESICCATOR AUTO-DRY オートドライデシケーター (クリアム)

**¥30,600 (税抜)**

セールコード	型番	外寸法 (mm)	内寸法 (mm)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-1566-01-30	ピンク	347×349×420	280×275×350	¥34,000	¥30,600
3-1566-02-30	グレー			¥34,000	¥30,600
3-1566-03-30	ライトブルー			¥34,000	¥30,600

- 共通仕様
  - 材質：ABS樹脂
  - 開口サイズ：幅270×高さ375mm
  - 棚板寸法：275×270mm
  - 棚板耐荷重：約2kg/枚
  - 総耐荷重：約8kg
  - 棚板ピッチ：73mm (棚受け4段)
  - 付属品：棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 (オートドライデシケーターには付属しません)
- 仕様 (オートドライ)
  - 除湿方式：固体高分子電解質膜により、H<sub>2</sub>O電気分解排出
  - 湿度制御範囲：25% RH (庫内無負荷時・使用環境による)
  - 電源：AC100V 50/60Hz
  - 消費電力：3W



オートドライデシケーター

**¥224,000~ (税抜)** **7000**

急速除湿 (1時間で10%以下)、低湿度、静電気対策済みの高機能!

SALE  
**20% OFF**

DESSICATOR AUTO-DRY

## ドライマックス (スチール製・超低湿・ESD対応)

セールコード	型番	外寸法 (mm)	内寸法 (mm)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
1-2903-01-30	DMX-400	599×658×1255	549×630×1030	¥280,000	¥224,000
1-2903-02-30	DMX-600	599×568×1785	549×630×1560	¥340,000	¥272,000
1-2903-03-30	DMX-1200	1200×658×1840	1150×630×1560	¥590,000	¥472,000

- 特長
  - デジタルで湿度設定・制御できるので、対象物に合わせた最適な状況でご使用いただけます。
  - 導電塗装、ステンレス製棚板、本体・扉アース接続済みの静電気対策製品です。
  - DMX-600、DMX-1200は扉の数が多く、開閉時の影響を小さくすることができます。
  - DMX-1200はセンターピラー (扉合わせ部) となっており、取り外しが可能ですので長尺物の保管に便利です。

仕様	DMX-400	DMX-600	DMX-1200
到達湿度	1% RH		
湿度設定範囲	1~50% RH		
湿度制御範囲	1% RH <sup>※</sup> ~室内湿度		
除湿方式	吸着除湿・再生繰り返し運転		
容量	388ℓ	580ℓ	1160ℓ
棚板寸法	555×490mm		1157×490mm
材質	本体/スチール (SPCC) 導電塗装仕上げ、棚板/ステンレス (SUS430)、前面窓/ガラス		
付属品	棚板×3枚	棚板×5枚	

※湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25℃・60%RH時での参考値です (外気条件によって変化します)。

超低湿 1% RH  
ESD対応



## 丸ダクトになって簡単接続!



- 特長
  - コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。
  - 使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます (別売)。
  - フィルターはカートリッジ式で交換が容易です (詳細はJus-Tisをご覧ください)。
  - 排気ダクトへの接続は、オプションの外付けダクトセットで排気ダクトに容易に接続できます。
- 仕様
  - 材質：本体/ボンデ鋼板 (耐薬品塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板
  - ファン性能：電源/AC100V 50/60Hz 50Hz/38W・60Hz/45W、風量/50Hz/1.8m<sup>3</sup>/min・60Hz/1.9m<sup>3</sup>/min、静圧/50Hz/0.25kPa・60Hz/0.31kPa
  - 本体重量：約8kg
- セット内容
  - 外付けダクトセット：短管 (PVC製) ×2本、90°エルボー×1本 (呼び径φ50mm)
  - ホースセット：ホース (PVC製) ×1本、カフス・ホースバンド各1個

## FUME HOOD マルチドラフト

**¥70,200 (税抜)**

SALE  
**10% OFF**

セールコード	型番	サイズ (mm)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-3018-11-30	MD-1N	350×165×250	¥78,000	¥70,200
3-3018-07-30	外付けダクトセット	-	¥1,400	¥1,300
3-3018-08-30	ダクトホースセット	ホース長:2500	¥7,000	¥6,300
3-3018-02-30	Aフィルター	酸性ガス用	¥16,800	¥16,800
3-3018-03-30	Bフィルター	極性ガス用	¥13,800	¥13,800
3-3018-04-30	Cフィルター	アルカリ性ガス用	¥10,500	¥10,500
3-3018-05-30	Dフィルター	ホルマリン脱臭用	¥21,000	¥21,000
3-3018-06-30	Eフィルター	アンモニア脱臭用	¥21,000	¥21,000



外付けダクトセット



ダクトホースセット

コンパクトな幅730mm!

**¥980,000 (税抜)**

クラスII A2 室内・部分排気



BIOLOGICAL SAFETY CABINET

## ESCO バイオハザード対策用 安全キャビネット

セールコード	型番	価格 (税抜)
3-1421-01-30	BC2-2S7	¥980,000

※仕様打合せ・運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

※サイドパネルは強化ガラス仕様もございます。

- 特長
  - 架台を外して卓上設置も可能です。
- 仕様
  - 外寸法：730×810×2040mm
  - ワークエリア寸法：610×580×660mm
  - フィルター：ULPA
  - 集塵効率：0.15μm粒子を99.9995%以上
  - 平均吹出風速：0.30m/s
  - 電源：AC100V 50/60Hz ● 重量：190kg



# 保冷・保存用品

設定温度範囲：2～14℃

赤外線・紫外線を反射し  
断熱効果の高いNHガラス

SALE  
**5% OFF**

**¥194,800~**  
(税抜)

特大

CABINET COOL

## 薬用冷蔵ショーケース

セールコード	型番	内容量(ℓ)	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1468-01-30	ESMS-153	153	400×535×1885	320×360×1318	¥205,000	¥194,800
3-1468-02-30	ESMS-335	335	800×485×1865	708×339×1415	¥295,000	¥280,300

※オプションで、自動温度記録計を取り付けることができます。 ※外寸法は背面の配管カバー(35mm)含む。  
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

### ■特長

- 冷気強制循環方式で庫内温度を均一に保ち、設定温度を±3℃以上外れると、表示及びブザーで異常を報知します。
- マイコン制御により庫内温度を安定させます。

### ■仕様

- 本体材質：外装/塗装鋼板白・亜鉛引鋼板(背面)、内装/塗装鋼板白・亜鉛引鋼、扉/NHガラス
- 電源：AC100V 50/60Hz 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)
- 冷媒：R134a

### ■仕様

型番	ESMS-153	ESMS-335
照明	6W	15W
消費電力(50/60Hz)	235/249W	301/310W
重量	70kg	98kg
付属品	棚網一式・棚受×24個・鍵×1個・転倒防止金具×1個	棚網一式・棚受×20個・鍵×1個・転倒防止金具×1個

## インバータ制御で"省電力" "静音性"に優れています。

設定温度範囲：2～14℃

SALE  
**5% OFF**

特大

CABINET COOL

## インバータ薬用冷蔵ショーケース(省エネタイプ)

セールコード	型番	内容量(ℓ)	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-1199-01-30	IMS-552	550	900×610×1865	808×488×1447	¥498,000	¥473,100
2-1199-02-30	IMS-1198	1002	1800×610×1865	1708×488×1447	¥833,000	¥791,400
2-1199-03-30	IMS-552-RA	550	900×610×1865	808×488×1447	¥605,000	¥574,800
2-1199-04-30	IMS-1198-RA	1002	1800×610×1865	1708×488×1447	¥933,000	¥886,400

※オプションで、自動温度記録計を取り付けることができます。  
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

### ■特長

- 冷気強制循環方式で庫内温度を均一に保ち、設定温度を±3℃以上外れると、表示及びブザーで異常を報知します。
- 圧縮機・庫内ファン・凝縮ファンをインバータで制御しており、静音性にも優れています。
- 3つの運転モードを使用状況に合わせて選択可能です。
- 本体の断熱材はノンフロンシクロペンタンを採用しています。
- RAタイプはサンプルの取り出しに便利なスライドラック(カードホルダー付き)を装備しています。

### ■仕様

- ドア警報付き(表示・ブザー) ● 蛍光灯付き ● 本体材質：外装/塗装鋼板白・亜鉛引鋼板(背面)、内装/ステンレス鋼板、扉/高断熱NHガラス ● 電源：AC100V 50/60Hz 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) ● 冷媒：R134a

### ■仕様

型番	IMS-552(-RA)	IMS-1198(-RA)
照明	20W	40W
消費電力(50/60Hz)	180/180W	301/301W
重量	120kg(-RA/134kg)	200kg(-RA/224kg)
付属品	棚網一式・棚受×20個・鍵×1個・転倒防止金具×2個・スライドラック式(RAタイプのみ)	棚網一式・棚受(1198/40個、1198-RA/20個)・鍵×1個・転倒防止金具×2個・スライドラック式(RAタイプのみ)

## ドライアイス対応



KRCL-20L

KRCL-60L

SALE  
**10% OFF**

**¥22,500~**(税抜)

COOLER BOX

## 保冷・保温ボックス

セールコード	型番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
-01-30	KRCL-20	20	405×330×310	325×250×250	¥25,000	¥22,500
-02-30	KRCL-40	40	540×330×425	460×250×365	¥35,000	¥31,500
-03-30	KRCL-60	60	740×330×425	660×250×365	¥45,000	¥40,500

- 特長 ● 金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。
- 断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
- 仕様 ● 断熱材：硬質発泡PU(ポリウレタン)
- 重量：20ℓ/約7.0kg(軽量タイプ約5.0kg)、40ℓ/約10.0kg(軽量タイプ約6.5kg)、60ℓ/約12.5kg(軽量タイプ約8.0kg)



BAG COOLING

## チャック付保冷・保温袋(ミナクールパック®)

**¥5,400~**(税抜)

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8691-01-30	平袋S	210×275	195×275(ジップ下200)	1箱(100枚入)	¥6,000	¥5,400
2-8691-02-30	平袋M	260×325	260×325(ジップ下250)		¥8,500	¥7,700
2-8691-03-30	平袋L	295×375	280×375(ジップ下300)		¥10,500	¥9,500
2-8691-04-30	平袋LL	365×475	350×475(ジップ下400)	1箱(50枚入)	¥6,500	¥5,900
2-8691-05-30	角底折込袋S	260×305・底マチ70	175×305+底マチ70(ジップ下230)		¥6,700	¥6,000
2-8691-06-30	角底折込袋M	330×345・底マチ130	185×345+底マチ130(ジップ下270)		¥8,000	¥7,200
2-8691-07-30	角底折込袋L	430×400・底マチ120	295×400+底マチ120(ジップ下325)		¥9,200	¥8,300

### ■特長

- ジップ付きで保冷・保温性に優れています。 ● 角底折込は、底マチ付きで自立可能です。

### ■仕様

- 材質：アルミ蒸着複合フィルム+PE(ポリエチレン)フィルム



STORAGE TANK

## 液体窒素保存容器(LABシリーズ)

**¥100,000~**(税抜)

セールコード	型番	液体窒素容量(ℓ)	サイズ(mm)	静止蒸発率(ℓ/日)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5893-01-30	LAB4	4	φ222×462	0.19	¥129,000	¥103,200
2-5893-02-30	LAB5	5	φ222×462	0.15	¥125,000	¥100,000
2-5893-03-30	LAB10	10	φ260×546	0.18	¥132,000	¥105,600
2-5893-04-30	LAB20	20	φ368×622		¥171,000	¥136,800
2-5893-05-30	LAB30	32	φ432×610		¥201,000	¥160,800
2-5893-06-30	LAB50	50	φ432×775	0.49	¥276,000	¥220,800

### ■特長

- 液体窒素の保存と分配に適した、高効率の断熱性に優れた容器です。



STORAGE TANK

## 液体窒素保存容器(SCシリーズ)

**¥139,200~**(税抜)

セールコード	型番	液体窒素容量(ℓ)	外径×全高(mm)	静止蒸発率(ℓ/日)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-5894-01-30	SC11/7	11	φ260×549	0.16	¥174,000	¥139,200
2-5894-02-30	SC20/20	20.5	φ368×652	0.09	¥206,000	¥164,800
2-5894-03-30	SC33/26	33	φ464×657	0.13	¥261,000	¥208,800
2-5894-04-30	SC36/32	36.5	φ464×690	0.1	¥279,000	¥223,200

### ■特長

- 液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。

# 計測・検査用品

天板部分をフッ素コーティング処理していますので耐薬品性に優れています。



IB-300  
BALANCE  
天秤(耐薬フッ素コーティング天板タイプ)

SALE 10% OFF  
¥34,200~(税抜)

セールコード	型番	秤量(g)	最少表示(g)	皿サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-351-01-30	IB-300(フッ素コーティング)	300	0.01	φ110	¥39,000	¥35,100
2-351-02-30	IB-1K(フッ素コーティング)	1000	0.1	170×130	¥38,000	¥34,200
2-351-03-30	IB-3K(フッ素コーティング)	3000			¥39,000	¥35,100

- 特長 ●応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができます。 ●乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
- 仕様 ●本体サイズ:188×216×58mm ●皿材質:ステンレス(導電性フッ素コーティング) ●再現性(σ):IB-300/0.01g、IB-1K・3K/0.1g ●直線性:IB-300/±0.2g、IB-1K・3K/±0.2g ●機能:風袋引き・オートパワーオフ ●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×6本 ●重量:約1.3kg



TRAY DISPOSABLE  
導電性バランスディッシュ(黒色)

SALE 10% OFF  
¥7,800~(税抜)

セールコード	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1569-01-30	BDC-1	44×44×15	1箱(1000枚入)	¥8,700	¥7,800
3-1569-02-30	BDC-2	80×80×25	1箱(1000枚入)	¥16,800	¥15,100
3-1569-03-30	BDC-3	140×140×25	1箱(500枚入)	¥24,500	¥22,100

- 特長 ●秤量皿とロートの2役をこなします。 ●皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 ●秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ●ピンセットでつかみやすい形状です。
- 仕様 ●材質:PS(ポリスチレン)、カーボン練り込み ●表面抵抗値:1.0×10<sup>4</sup>Ω ●厚さ:0.4mm

## 防水、コンパクト、高精度! そのうえコストパフォーマンスも兼ね備えた自信作です。



pH METER  
防水ポータブルマルチ水質ロガー

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2936-01-30	AS810	pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度	¥151,000	¥128,400

- ※交換用電極はお問い合わせください。
- 特長 ●電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)が測定可能です。 ●測定データを自動保存でき、記録データはパソコンに出力できます。 ●オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。
- 仕様 ●データ保存:1000グループ ●電源:単4乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) ●サイズ:88×170×33mm ●重量:313g ●防水:IP57 ●付属品:専用pH電極・専用導電率電極・専用DO電極×各1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18)×各1本、導電率校正液(84μS/cm・1413μS/cm・12.88μS/cm)×各1本、メンブレンキャップ×3個、電極内部液(30ml)×1本、カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、電極クリップ×1個、キャリングケース
- 測定項目 ●pH:範囲-2.00~19.99pH ●導電率(5段階):0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm ●TDS:0~100g/l ●塩分濃度:0~100ppt ●抵抗:0~100MΩ・cm ●ORP:-1.999~1.999mV ●溶存酸素:0~20.00mg/l(ppm)・0~200.0% ●温度:0~100℃



pH METER  
防水ポータブルpHメーター

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2815-01-30	AS700	pH・温度	¥32,000	¥27,200
1-2815-12-30	301PT-1	ORP電極	¥12,800	¥10,900

- ※交換用pH電極はお問い合わせください。
- 特長 ●精度±0.01pH±1digitの高精度測定が可能です。 ●オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。 ●電極を交換すればORPも測定できます。
- 仕様 ●測定範囲:pH/-2.00~19.99pH、温度/0~100℃ ●精度:±0.01pH±1digit ●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) ●サイズ:本体/65×120×31mm ●重量:180g ●防水:IP57 ●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18)×各1本、キャリングケース



CONDUCTIVITY METER  
防水ポータブル導電率メーター

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2814-01-30	AS710	導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度	¥36,200	¥30,800
1-2814-12-30	DJS-0.1S	オプション電極(K=0.1cm <sup>-1</sup> )	¥28,000	¥23,800
1-2814-13-30	2310-S	オプション電極(K=10cm <sup>-1</sup> )	¥12,000	¥10,200

- ※交換用電極はお問い合わせください。
- 特長 ●付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。 ●オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
- 仕様 ●測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/l、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃ ●精度:±1.0%FS±1digit ●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) ●サイズ:本体/65×120×31mm ●重量:180g ●防水:IP57 ●付属品:専用電極2301-S(K=1cm<sup>-1</sup>)×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース




THERMO/HYGR RECORDER  
NFC温湿度ロガー

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1488-01-30	AS-215LFA	90×15×55	¥14,600	¥13,100
3-1488-11-30	窓用ホルダー	92.0×16.4×66.5	¥1,800	¥1,600
2-2665-11-30	RC-S5330/S	NFC通信用リーダー	¥5,000	¥4,500

※NFC制御アプリはダウンロードが必要です。(Android4.03以降)

- 特長 ●デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出せます。 ●NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S5330/S)でデータを読み取ることが可能です。 ●オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
- 仕様 ●測定範囲:温度/-40~80℃、湿度/0%~90%RH ●測定精度:温度/±0.3℃(-10~50℃)、湿度/±5%RH ●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1% ●センサー:静電容量式 ●測定間隔:1分~255分まで1分単位で設定可能 ●インターフェース:Felica通信規格によるワイヤレス通信 ●メモリ容量:16000データ ●防水性能:IP67 ●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属) <窓用ホルダー> ●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂) ●固定方法:粘着シート取り付け



INDICATOR  
寿命インジケーター(使い捨てタイマー)

セールコード	型番	指標	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9672-01-30	800-172	1・2・3ヶ月	1個	¥190	¥160
2-9672-02-30	800-019	1・3・6ヶ月		¥190	¥160
2-9672-03-30	800-121	1・2・3・6・9・12ヶ月	10個	¥190	¥160
2-9672-51-30	800-1720	1・2・3ヶ月		¥1,500	¥1,300
2-9672-52-30	800-0190	1・3・6ヶ月		¥1,500	¥1,300
2-9672-53-30	800-1210	1・2・3・6・9・12ヶ月		¥1,500	¥1,300

- 特長 ●利用時に開始ボタンを押すだけで、消費期限などを有する商品の利用期間を一目で確認できます。 ●裏面シール付きでどこにでも貼り付けできます。 ●フィルター交換時期の確認等に適しています。
- 仕様 ●開始ボタン:3ヶ月・6ヶ月タイプ/表面、12ヶ月タイプ/裏面 ●公差:±15%(設定温度22℃) ●サイズ:19×40mm

SALE 15% OFF  
¥160~(税抜)



解像度：640×480

正面カメラ

側面カメラ

SALE  
15% OFF

¥134,300 (税抜)

ENDSCOPE

ダブルカメラ工業用内視鏡

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-987-01-30	F300-49-SWITCH-1M-SR	本体+デュアルカメラプローブ式	¥158,000	¥134,300

※医療用途にはご使用できません。

■特長

- 1本のケーブルに2つのカメラが搭載されており、2倍ズーム機能付きです。
- 正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。
- プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります(72時間浸漬試験)。

■仕様

- 保存形式：JPEG・AVI ●LED：正面/2個、側面/2個 ●ディスプレイ：3.5インチTFT LCD
- 電源：単3乾電池×4本(テスト用付属)
- 防塵・防水：本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
- サイズ：本体/116×140×42mm、プローブ/φ4.9mm×1m ●重量：本体/300g、プローブ/172g
- 付属品：クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)



解像度：80×60

解像度：120×90

解像度：160×120

SALE  
5% OFF

¥133,000~ (税抜)

THERMO GRAPHY

赤外線サーモグラフィ

セールコード	型番	解像度	分解能(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8605-01-30	E4	80×60	0.15	¥140,000	¥133,000
2-8605-02-30	E5	120×90	0.1	¥280,000	¥266,000
2-8605-03-30	E6	160×120	0.06	¥380,000	¥361,000

■特長

- スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくなります。
- デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタル画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。
- フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
- E6はデジタルカメラの中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。

■仕様

- 温度測定範囲：-20~+250°C
- 精度：±2°Cまたは±2%rdg (環境温度10~35°C、対象温度0°C以上)
- 視野角：45°×34°
- 検出素子：非冷却型マイクロボロメーター
- 最小焦点距離：0.5m
- メモリ：内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
- 最高/最低温度表示付きボックス機能(E5・E6・E8)
- カラーアラーム機能(青/設定温度以下、赤/設定温度以上)(E6・E8)
- 保存形式：JPEG
- インターフェース：USB Micro
- 対応OS：Windows®XP/SP3/Vista™/7/8・MacOSX
- 電源：リチウムイオン電池
- サイズ：244×95×140mm
- 重量：575g(バッテリー含む)
- 付属品：バッテリー・USBケーブル・充電用ケーブル



倍率：1.75×・4×

レンズ径：φ100mm

SALE  
15% OFF

¥5,300 (税抜)

MAGNIFIER LIGHT

LED照明拡大鏡

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2946-01-30	8093LED	¥6,200	¥5,300

■特長

- サークル灯のムラの無い光で影がでにくく、色が鮮やかです。
- スタンド式ですので、机の上で自由に動かせます。
- 対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。

■仕様

- 光源：LED×42個
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：1.5m
- サイズ：382×176×358mm



倍率：1.75×

レンズ径：φ127mm

SALE  
15% OFF

¥6,700 (税抜)

MAGNIFIER LIGHT

LEDアーム式照明拡大鏡

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2961-01-30	8066LED	¥7,900	¥6,700

■特長

- サークル灯のムラの無い光で影がでにくく、色が鮮やかです。
- アーム式ですので作業スペースを確保できます。
- 対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。

■仕様

- 光源：LED×56個 ●電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：1.9m
- クランプ取り付け可能幅：10~60mm
- アーム長：上/400mm・下/450mm



倍率：2.0×

レンズ径：φ190mm

SALE  
15% OFF

¥14,100 (税抜)

MAGNIFIER LIGHT

LEDスタンド式ワイド照明拡大鏡

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2962-01-30	8062D3LED	¥16,600	¥14,100

■特長

- レンズは、前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。
- 対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
- サークル灯のムラの無い光で影がでにくく、色が鮮やかです。
- 双眼で見やすい大型レンズを採用していますので、大きなワークでも一度に観察が可能です。

■仕様

- 光源：LED×84個 ●電源：AC100V 50/60Hz ●電源コード長：1.8m
- サイズ：本体/600×250×430mm、ベース/240×400mm

現場で、その場で比重計測！  
サンプル液を戻せるのでムダがありません。



比重計



ガラス管スポイド  
使用例

SALE  
15% OFF

¥1,300~ (税抜)

■特長

- ガラス管スポイドでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、オンサイトで使用するのに便利です。
- ガラス管スポイドなしで、比重計だけでも使用できます。
- お手持ちの比重計(φ16.5mm×全長160mm)があれば、ガラス管スポイド(内径φ19.5mm×全長230mm)に入れて使用できます(水の場合)。
- ゴム球一回の吸引で充分液量が上がります。使用後はゴム球を押して液を戻せます。

■仕様

- 材質：管/ガラス、スポイド/天然ゴム、比重計/ガラス・鉛
- サイズ：ガラス管スポイド/スポイド径φ52×全長370mm、比重計/φ16.5×全長160mm
- 検定認印なし

HYDROMETER

スポイド式比重計

セールコード	型番	目盛範囲	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9409-01-30	ガラス管スポイド	-	¥1,600	¥1,400
2-9409-11-30	339-S1比重計	0.700~0.760	¥1,500	¥1,300
2-9409-12-30	339-S2比重計	0.760~0.820	¥1,500	¥1,300
2-9409-13-30	339-S3比重計	0.820~0.880	¥1,500	¥1,300
2-9409-14-30	339-S4比重計	0.880~0.940	¥1,500	¥1,300
2-9409-15-30	339-S5比重計	0.940~1.000	¥1,500	¥1,300
2-9409-16-30	339-S6比重計	1.000~1.060	¥1,500	¥1,300
2-9409-17-30	339-S7比重計	1.060~1.120	¥1,500	¥1,300
2-9409-18-30	339-S8比重計	1.120~1.180	¥1,500	¥1,300
2-9409-19-30	339-S9比重計	1.180~1.240	¥1,500	¥1,300
2-9409-20-30	339-S10比重計	1.240~1.300	¥1,500	¥1,300
2-9409-21-30	339-S11比重計	1.300~1.360	¥1,500	¥1,300
2-9409-22-30	339-S12比重計	1.360~1.420	¥1,500	¥1,300
2-9409-23-30	339-S13比重計	1.420~1.480	¥1,500	¥1,300
2-9409-24-30	339-S14比重計	1.480~1.540	¥1,500	¥1,300
2-9409-25-30	339-S15比重計	1.540~1.600	¥1,500	¥1,300
2-9409-26-30	339-S16比重計	1.600~1.660	¥1,500	¥1,300
2-9409-27-30	339-S17比重計	1.660~1.720	¥1,500	¥1,300
2-9409-28-30	339-S18比重計	1.720~1.780	¥1,500	¥1,300
2-9409-29-30	339-S19比重計	1.780~1.850	¥1,500	¥1,300

# 分析・培養用品

お求めやすいベーシックモデル

シングルビーム



SALE  
7% OFF

SPECTRO PHOTOMETER  
分光光度計

¥92,500 (税抜)

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1814-01-30	ASUV11D	480×360×160	¥99,000	¥92,500

- 特長
- 4つのセルを搭載できます。
- 仕様
- 波長範囲：325～1000nm ●スペクトルバンド幅：4nm
  - 波長精度：±2nm
  - 測定範囲：透過率/0～200% T、吸光率/ー0.3～3A、濃度/0～1999C
  - 測定精度：透過率/±0.5% T ●専用ソフト付属

汎用的なスタンダードタイプ

SALE  
10% OFF

シングルビーム



¥477,000 (税抜)

SPECTRO PHOTOMETER  
紫外可視分光光度計

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2942-01-30	ASUV-3100PC	491×365×180	¥530,000	¥477,000

- 特長
- 標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャンング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。 ●4つのセルを搭載できます。
- 仕様
- 波長範囲：190～1100nm ●スペクトルバンド幅：2nm ●波長精度：±0.5nm
  - 波長再現性：±0.3nm ●測定範囲：透過率/0～200% T、濃度/0～1999C、吸光率/ー0.3～3.0A ●測定精度：透過率/±0.5% T ●専用ソフト付属



¥801,000 (税抜)

高精度の最上位機種

SALE  
10% OFF

SPECTRO PHOTOMETER  
紫外可視分光光度計

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2938-01-30	ASUV-6300PC	589×428×200	¥890,000	¥801,000

- 特長
- 標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャンング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。
- 仕様
- 波長範囲：190～1100nm ●スペクトルバンド幅：1nm ●波長精度：±0.3nm
  - 波長再現性：±0.2nm ●測定範囲：透過率/0～200% T、吸光率/ー0.3～3.0A ●測定精度：透過率/±0.3% T ●専用ソフト付属

UVレンジ測定に必要な品が大幅にプライスダウン



¥4,410～(税抜)

SALE  
10% OFF

CUVETTE  
アズラボ石英セル

セールコード	型番	仕様	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2901-01-30	Q-24	セミマイクロブラック2面透明	10×4	1.4	¥7,900	¥7,110
1-2901-02-30	Q-44	マイクロブラック2面透明	10×2	0.7	¥7,900	¥7,110
1-2902-04-30	Q-104	2面透明	10×10	3.5	¥4,900	¥4,410
1-2901-05-30	Q-114	テフロン栓付き2面透明	10×10	3.5	¥13,500	¥12,150
1-2901-03-30	Q-204	4面透明	10×10	3.5	¥12,000	¥10,800
1-2901-04-30	Q-214	テフロン栓付き4面透明	10×10	3.5	¥14,800	¥13,320
1-2901-06-30	Q-244	マイクロ2面透明	10×2	0.7	¥12,200	¥10,980
1-2901-07-30	Q-264	セミマイクロ2面透明	10×5	1.4	¥12,200	¥10,980

- 仕様
- サイズ：12.5×12.5×45mm



1箱(100本入)

ポリスチレン

SALE  
10% OFF

¥890 (税抜)

CUVETTE  
アズラボディスポセル(可視光用)

セールコード	型番	仕様	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2855-01-30	ST-PS	スタンダード	2.5～4.5	¥990	¥890
1-2855-02-30	SM-PS	セミマイクロ	1.5～3.0	¥990	¥890



- 特長
- 測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
- 仕様
- 透過面：2面 ●サイズ：12.5×12.5×45mm ●測定領域：320～800nm
  - 光路長：10mm ●光路幅：ST-PS/10mm、SM-PS/4mm

¥4,410～(税抜)

SALE  
10% OFF

CUVETTE  
アズラボ石英セル(2面透明)

セールコード	型番	サイズ(mm)	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2902-01-30	Q-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35	¥11,000	¥9,900
1-2902-02-30	Q-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7	¥11,000	¥9,900
1-2902-03-30	Q-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7	¥10,000	¥9,000
1-2902-04-30	Q-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5	¥4,900	¥4,410
1-2902-05-30	Q-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0	¥12,500	¥11,250
1-2902-06-30	Q-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5	¥14,000	¥12,600
1-2902-07-30	Q-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0	¥16,500	¥14,850
1-2902-08-30	Q-108	52.5×12.5×45	50×10	17.5	¥15,500	¥13,950
1-2902-09-30	Q-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0	¥32,000	¥28,800



¥1,040～(税抜)

SALE  
10% OFF

CUVETTE  
アズラボガラスセル(2面透明)

セールコード	型番	サイズ(mm)	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2871-01-30	G-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35	¥2,600	¥2,340
1-2871-02-30	G-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7	¥2,300	¥2,070
1-2871-03-30	G-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7	¥1,500	¥1,350
1-2871-04-30	G-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5	¥1,150	¥1,040
1-2871-05-30	G-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0	¥1,800	¥1,620
1-2871-06-30	G-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5	¥2,200	¥1,980
1-2871-07-30	G-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0	¥2,300	¥2,070
1-2871-08-30	G-108	52.5×12.5×45	50×10	17.5	¥2,800	¥2,520
1-2871-09-30	G-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0	¥5,600	¥5,040

- 特長
- 340～2500nmの広範囲でご使用いただけます。



1箱(100本入)

アクリル

SALE  
10% OFF

¥1,260 (税抜)

CUVETTE  
アズラボディスポセル(近紫外・可視光用)

セールコード	型番	仕様	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2848-01-30	ST-MA	スタンダード	2.5～4.5	¥1,400	¥1,260
1-2848-02-30	SM-MA	セミマイクロ	1.5～3.0	¥1,400	¥1,260

- 特長
- 可視光波長領域や近紫外光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。
- 仕様
- 透過面：2面 ●サイズ：12.5×12.5×45mm ●測定領域：285～800nm
  - 光路長：10mm ●光路幅：ST-MA/10mm、SM-MA/4mm




生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。



細胞培養フラスコ

細胞培養プレート

細胞培養ディッシュ



必要な分だけ手で容易に切り離せます(8連単位)。

SALE 30% OFF

¥1,120~(税抜)

PCR PLATE

バイオラモPCRプレート(イージーカットタイプ)

セールコード	型番	仕様	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-6728-01-30	VPE-010	96ウェルプレート	1箱(10枚入)	¥1,600	¥1,120
2-6728-11-30	VPF-08	8連フラットキャップ	1箱(40ストリップ/袋×3袋入)	¥2,000	¥1,400
2-6728-12-30	VPD-08	8連ドームキャップ	1箱(40ストリップ/袋×3袋入)	¥2,000	¥1,400

■特長

- 識別しやすいようにA~Hのアルファベットと数字表示があります。
- 仕様
- DNase・RNaseフリー・DNAフリー ●材質：PP(ポリプロピレン)
- ウェル容量：0.2ml

滅菌

TISSUE CULTURE DISH

バイオラモ細胞培養プレート

¥5,320~(税抜)

セールコード	型番	培養面積(cm <sup>2</sup> )	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8588-01-30	VTC-P6	9.5	1箱(1個包装×50)	¥6,000	¥5,320
2-8588-02-30	VTC-P12	3.6		¥6,300	¥6,160
2-8588-03-30	VTC-P24	1.9		¥6,500	¥6,500
2-8588-04-30	VTC-P48	0.95		¥7,200	¥7,070
2-8588-05-30	VTC-P96	0.32		1箱(1個包装×100)	¥13,500

■特長

- 表面は平滑で歪みがないため、観察性に優れています。
- フタは蒸発とクロスコンタミネーションを防止するデザインです。
- 仕様
- 材質：本体/PS(ポリスチレン) ●電子線滅菌済
- パイロジェンフリー

滅菌

TISSUE CULTURE FLASK

バイオラモ細胞培養フラスコ

¥7,100~(税抜)



ベントキャップ

プラグシールキャップ

セールコード	型番	キャップ仕様	培養面積(cm <sup>2</sup> )	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8589-01-30	VTC-F25V	ベント	25	1箱(10個/包×20包)	¥11,800	¥11,760
2-8589-02-30	VTC-F75V		75	1箱(5個/包×20包)	¥10,650	¥9,730
2-8589-03-30	VTC-F175V		175	1箱(5個/包×8包)	¥9,150	¥9,150
2-8589-04-30	VTC-F25P	プラグシール	25	1箱(10個/包×20包)	¥9,650	¥9,650
2-8589-05-30	VTC-F75P		75	1箱(5個/包×20包)	¥9,000	¥9,000
2-8589-06-30	VTC-F175P		175	1箱(5個/包×8包)	¥7,100	¥7,100

■特長

- ベントキャップタイプは0.22μmの疎水性フィルターを採用、ガス交換を容易にし、微生物、異物の混入を防止します。
- プラグシールキャップタイプは2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。
- 仕様
- 材質：本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) ●電子線滅菌済 ●パイロジェンフリー

滅菌

TISSUE CULTURE DISH


バイオラモ細胞培養ディッシュ

¥7,000~(税抜)

セールコード	型番	培養面積(cm <sup>2</sup> )	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8590-01-30	VTC-D35	9	φ 38×10.8	1箱(20枚/包×25包)	¥8,200	¥7,000
2-8590-02-30	VTC-D60	21	φ 60×13.8		¥9,800	¥8,400
2-8590-03-30	VTC-D100	55	φ 73×19.2	1箱(20枚/包×15包)	¥10,000	¥10,000
2-8590-04-30	VTC-D150	152	φ 148×25.0	1箱(5枚/包×20包)	¥9,700	¥9,450

■特長

- 接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
- 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。
- 仕様
- 材質：本体/PS(ポリスチレン) ●電子線滅菌済
- パイロジェンフリー



■特長

- wideタイプは100bpから10kbpまで19本のバンドがあります。
- BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。
- 仕様
- 容量：500μl(100レーン分) ●保存可(1年間・常温)

¥4,500~(税抜)

SALE 10% OFF

DNA LADDER MARKERS

バイオラモDNAラダーマーカー(常温保存可能)

セールコード	型番	分子サイズ	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9883-01-30	VIO-100-1	100~	1本入	¥4,950	¥4,500
2-9883-02-30	VIO-100-5	3000bp	1箱(5本入)	¥19,800	¥17,800
2-9883-03-30	VIO-1kb-1	0.25~	1本入	¥4,950	¥4,500
2-9883-04-30	VIO-1kb-5	10kbp	1箱(5本入)	¥19,800	¥17,800
2-9883-05-30	VIO-wide-1	0.1~	1本入	¥6,800	¥6,100
2-9883-06-30	VIO-wide-5	10kbp	1箱(5本入)	¥27,200	¥24,500



¥40,000(税抜)

SALE 15% OFF

ELECTROPHORESIS UNIT

サブマリン電気泳動槽(射出成型タイプ)

セールコード	型番	カラー	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-088-01-30	MJ-105-S	白	140×140×53	¥47,000	¥40,000
2-088-02-30	MJ-105-R	ピンク	140×140×53	¥47,000	¥40,000
2-088-03-30	MT-108	白	136×188×58	¥47,000	¥40,000

■特長

- 泳動槽は射出成型で製造されており、クラック、漏れを防ぎます。
- 材質がポリカーボネートのため、耐熱性に優れています。
- 仕様
- ゲルサイズ：MJ-105/52×60mm・107×60mm、MT-108/105×83mm・50×83mm
- 材質：PC(ポリカーボネート) ●最大サンプル数：25
- 最大ゲル厚さ：10mm ●耐熱温度：130℃
- バッファ容量：MJ-105/200ml、MT-108/400ml
- セット内容
- MJ-105：泳動槽、カバー、ゲル作製スタンド×2、107×60mmトレイ×2、52×60mmトレイ×4、ダブルサイドコム(8×2&17ウェル/12×2&25ウェル)×1、(6×2&12ウェル/23ウェル・1サンプルレーン&2マーカーレーン、2サンプルレーン&2マーカーレーン)×1、リード線
- MT-108：泳動槽、カバー、ゲル作製スタンド、105×83mmトレイ、50×83mmトレイ×2、ダブルサイドコム(8×2&17ウェル/12×2&25ウェル)×1、リード線



SALE 15% OFF

¥43,400(税抜)

POWER UNIT

電気泳動用電源装置

セールコード	型番	設定出力電圧/分極能	設定出力電流/分極能	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-089-01-30	Mini300	10~300/1V	10~400/1mA	¥51,000	¥43,400

■特長

- 小型で軽量の電気泳動用電源装置です。
- 仕様
- サイズ：140×191×84mm ●出力端子：並列2端子 ●最大出力電力：60W
- 出力方式：定電圧もしくは定電流 ●タイマー：1~999分
- 材質：PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
- 電源：AC100~240V ●重量：約1kg

# ワゴン・チェア

重量物の運搬ができる堅牢仕様!

組立 **¥29,700~(税抜)**

ステンレスヘビーワゴン

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1557-01-30	枠付き2段	610×410×809	¥33,000	¥29,700
3-1557-02-30	枠付き3段		¥39,000	¥35,100

- 特長
- 重い測定機等も搭載、運搬できます。
  - 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
  - 天板・棚板は転落防止の枠付きです。
- 仕様
- 材質：ステンレス(SUS430) ● 有効作業寸法：600×400mm
  - キャスター：φ75mm(対角ストッパー付き)
  - 棚間隔：2段タイプ/620mm、3段タイプ/300mm
  - 棚板取付ピッチ：50mm ● 耐荷重：50kg/段
  - 総耐荷重約：2段タイプ/100kg、3段タイプ/150kg
  - 重量：2段タイプ/14kg、3段タイプ/17kg



優れたコストパフォーマンス。

組立 **¥10,400~(税抜)**

枠付きステンレスワゴン

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1556-01-30	枠付きレギュラー2段	460×310×809	¥11,500	¥10,400
3-1556-02-30	枠付きレギュラー3段	610×410×809	¥15,500	¥14,000
3-1556-03-30	枠付きラージ2段		¥16,500	¥14,900
3-1556-04-30	枠付きラージ3段		¥21,500	¥19,400

- 特長
- 天板・棚板は転落防止の枠付きです。
  - 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
- 仕様
- 材質：ステンレス(SUS430)
  - 有効作業寸法：レギュラータイプ/447×297mm、ラージタイプ/597×397mm
  - キャスター：φ38mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  - 棚板取付ピッチ：50mm ● 耐荷重：20kg/段



組立 **¥106,000~(税抜)**

エアコン付チェア(ルグラート)

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9797-01-30	LGR-X45L0-F	肘無し	585×555×830~930	¥117,800	¥106,000
2-9797-02-30	LGR-X45L1-F	肘付き	630×610×905~955	¥126,800	¥114,100
2-9797-03-30	LGR-MSX45M0-F	肘無し		¥136,000	¥122,400
2-9797-04-30	LGR-MSX45M1-F	肘付き		¥145,000	¥130,500

- 特長
- 消し忘れ防止4時間タイマーが付いています。
  - LGR-X45は背もたれロック機構付き、LGR-MSX4は背・座シンクロロック機構付きです。
- 仕様
- 材質：背・座/ポリプロピレン樹脂カバー、座クッション/ポリウレタン樹脂芯材・モールドウレタン、キャスター/ナイロン
  - 座シート温涼風調節機能付き(3段階切替)
  - 消費電力(電気代)：温風時/40W(約0.9円/時間)、涼風時/70W(約1.5円/時間) ※1時間辺り22円/KWで試算
  - 電源：ACアダプター(12V)電源コード付属

## キャスターから背板まで カラーコーディネートしました!

CHAIR

①カラートレンドチェア

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)	座部径×座高(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1472-※	CTC	背無し	φ400×490~680	φ350×490~680	¥28,900	¥26,000
3-1473-※	CTC-B	背付き	φ400×690~880	φ490~680	¥33,000	¥29,700

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

CHAIR

②カラートレンドチェア(ハイタイプ)

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)	座部径×座高(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1471-※	CTC-HB	背無し	φ400×750~900	(365×380)×600~850	¥32,000	¥28,800

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

■特長

- ハイポジションでの使用に便利な中間置き付きです。
- ガスシリンダーストロークが長く立ち仕事の延長で使用できます。
- 座部は腰部サポート一体型です。

CHAIR

③カラートレンドチェア(ステップタイプ)

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)	座部径×座高(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1469-※	CTC-ST	背無し	φ450×530~680	φ300×530~680	¥38,800	¥34,900
3-1470-※	CTC-STB	背付き	φ450×730~880	φ530~680	¥42,800	¥38,500

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

■特長

- 座面の昇降はフットペダル操作で手を使わずに行えます。

■共通特長

- キャスターはスケルトン仕様で分解掃除もできます。
- 座部は長時間作業にも楽な低反発ウレタンを使用しています。
- 背板はアームレストとして使えます(背付きタイプのみ)。

■共通仕様

- 材質：脚部本体/スチール(クロームメッキ)、座部/PVCLレザー(内材/ウレタンフォーム+低反発ウレタン)、キャスター/スチロール樹脂

■共通カラーコード表

コード	-01-30	-02-30	-03-30	-04-30
色	ピンク	ブルー	ホワイト	ブラック



熟成されたスタンダードチェアに、多彩なカラーを揃えました。

**¥25,200~(税抜)**

カラフルスタンダードチェア(背付き)

セールコード	2-664				2-665			
	足掛けリング	カラー	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
-01-30	無し	ブラック	LSN-BK	¥28,000	¥25,200	LSN-BKR	¥30,000	¥27,000
-02-30	有り	ピンク	LSN-P	¥28,000	¥25,200	LSN-PR	¥30,000	¥27,000
-03-30		ブルー	LSN-B	¥28,000	¥25,200	LSN-BR	¥30,000	¥27,000
-04-30		オレンジ	LSN-O	¥28,000	¥25,200	LSN-OR	¥30,000	¥27,000

発塵が少なくクリーンルーム内での使用に最適です。

クラス100対応 **¥22,500~(税抜)**

クリーンカラフルラウンドチェア(背無し)

セールコード	2-671				2-672			
	足掛けリング	カラー	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
-01-30	無し	ブラック	LRC-BK	¥25,000	¥22,500	LRC-BKR	¥28,000	¥25,200
-02-30	有り	ピンク	LRC-P	¥25,000	¥22,500	LRC-PR	¥28,000	¥25,200
-03-30		ブルー	LRC-B	¥25,000	¥22,500	LRC-BR	¥28,000	¥25,200
-04-30		オレンジ	LRC-O	¥25,000	¥22,500	LRC-OR	¥28,000	¥25,200

クラス100対応 **¥30,600~(税抜)**

クリーンカラフルスタンダードチェア(背付き)

セールコード	2-666				2-670			
	足掛けリング	カラー	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
-01-30	無し	ブラック	LSC-BK	¥34,000	¥30,600	LSC-BKR	¥37,000	¥33,300
-02-30	有り	ピンク	LSC-P	¥34,000	¥30,600	LSC-PR	¥37,000	¥33,300
-03-30		ブルー	LSC-B	¥34,000	¥30,600	LSC-BR	¥37,000	¥33,300
-04-30		オレンジ	LSC-O	¥34,000	¥30,600	LSC-OR	¥37,000	¥33,300

- 共通特長
- 部屋を明るくする発色の良いカラーです。
  - 座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。
  - キャスター及びガスシリンダーストロークは耐久性に優れています。
- 共通仕様
- 材質：背・座/ウレタンフォーム、脚部/クロームメッキ仕上げ、貼り地/ビニールレザー、キャスター/ナイロン
  - サイズ(座部×座高)：LSN・LSC/430×430×410~505mm、LSN-R・LSC-R/430×430×460~615mm、LRC/φ375×405~500mm、LRC-R/φ375×460~615mm
  - 昇降方式：ガスシリンダーストローク式 ● キャスター径：φ50mm

# 分注・ガラス量器類



**SALE 20% OFF**

BTDR-6

**¥16,800~(税抜)**

DISPENSER  
ボトルディスペンサー

セールコード	型番	分注容量(ml)	最小目盛(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9673-01-30	BTDR-3	1.0~ 10	0.2	¥21,000	¥16,800
2-9673-02-30	BTDR-4	2.5~ 30	0.5	¥24,000	¥19,200
2-9673-03-30	BTDR-5	5.0~ 60	1	¥27,000	¥21,600
2-9673-04-30	BTDR-6	10 ~100	2	¥58,000	¥46,400

- 特長
- 本体全体のオートクレープ滅菌が可能です。
  - 各種アダプターを付属しておりますので様々なネジ口瓶に適応しています。
  - 分注方向を360度自由に調整できます。
  - 接液内部にスプリングを使用しておりません。
- 仕様
- 材質：ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/FEP
  - 精度：BTDR-3~5/±0.5%、BTDR-1/±0.6%
  - 再現性：BTDR-3~5/±0.1%、BTDR-1/±0.2% ● 本体口内径：30mm(GL30)
  - オートクレープ可(121℃・100kPa・15分)
  - ボトルアダプター(付属)：28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)

マイクロレベルの液量を保冷しながら供給します。


**SALE 10% OFF**

**¥268,200(税抜)**

INCUBATOR MICROPUMP  
保冷库付マイクロポンプ

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1495-01-30	AS-MFC-R02	250×135.6×226	¥298,000	¥268,200
3-1495-11-30	AS-RK-HX	ポンプヘッド	¥ 6,800	¥ 6,800
3-1495-12-30	専用シリンジセット	5mlシリンジ	¥ 980	¥ 980
3-1495-13-30	専用T字コネクタ	φ1.0×φ2.0チューブ用	¥ 200	¥ 200

- ※センサー表示温度は庫内温度ではなくシリンジ内と同条件に近いセンサーホルダーの温度です。
- 特長
- チューブ交換が容易です(ポンプヘッド交換式)。
  - ポンプヘッド・シリンジセットを交換する事により、培養液などの混入・混在を防ぎます。
  - タイマーは1秒~23時間59分59秒までのオンオフ連続・間欠運転が可能です。
  - 吐出側のチューブの長さは本体から約300mmです。
  - マニュアル操作による逆回転も可能です。
- 仕様
- 温度設定範囲：0~30℃ ● 温度調節範囲：室温~25℃~室温 ● 温度表示精度：±1.0℃ ● 電子冷却式 ● 吐出量：10~1000 μl/min ±20%
  - 吐出圧：約0.05MPa(25℃-水の場合) ● シリコンチューブ：内径1mm×外径2.0mm ● 電源：AC100V 50/60Hz 60W
  - 本体重量：4kg ● 対応液体：水及びこれに準ずる粘度の液体 ● 使用環境：温度/5~35℃、相対湿度/30~80%
  - 専用T字コネクタ：3方向ともに先端径φ1.5mm



## 耐衝撃性に優れた硬質ガラスブランドPYREX®



■特長

- 250mlから4000mlは逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります。

硼珪酸ガラス

**SALE 10% OFF**

**¥310~(税抜)**

BEAKER GLASS  
ビーカー(PYREX®)

セールコード	型番	容量(ml)	目盛の範囲(ml)	一目盛(ml)	外径×高さ(約mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9425-01-30	1000-10	10	—	—	25×32	¥ 470	¥ 420
2-9425-02-30	1000-20	20	5~ 15	5	32×40	¥ 470	¥ 420
2-9425-03-30	1000-30	30	5~ 25	5	35×53	¥ 470	¥ 420
2-9425-04-30	1000-50	50	10~ 40	10	42×56	¥ 370	¥ 330
2-9425-05-30	1000-100	100	20~ 80	10	50×72	¥ 340	¥ 310
2-9425-06-30	1000-150	150	20~ 140	10	57×86	¥ 380	¥ 340
2-9425-07-30	1000-250	250	25~ 200	25	68×90	¥ 400	¥ 360
2-9425-08-30	1000-400	400	25~ 325	25	77×110	¥ 480	¥ 430
2-9425-09-30	1000-600	600	50~ 500	50	90×124	¥ 720	¥ 650
2-9425-10-30	1000-800	800	50~ 750	50	98×135	¥1,000	¥ 900
2-9425-11-30	1000-1L	1000	50~1000	100	108×158	¥1,400	¥1,300
2-9425-12-30	1000-1XL	1500	200~1400	100	121×166	¥2,000	¥1,800
2-9425-13-30	1000-2L	2000	200~1800	100	131×193	¥3,400	¥3,100
2-9425-14-30	1000-3L	3000	250~2500	125	146×216	¥5,400	¥4,900
2-9425-15-30	1000-4L	4000	500~3500	250	160×250	¥9,300	¥8,400

※参考規格：ASTM E-960



硼珪酸ガラス

**SALE 10% OFF**

**¥500~(税抜)**

FLASK GLASS  
三角フラスコ(PYREX®)

セールコード	型番	容量(ml)	目盛(ml)	最大径×高さ(約mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9430-01-30	4980-10	10	5	31×50	¥ 720	¥ 650
2-9430-02-30	4980-25	25	5	41×65	¥ 720	¥ 650
2-9430-03-30	4980-50	50	10	51×78	¥ 550	¥ 500
2-9430-04-30	4980-125	125	25	67×114	¥ 550	¥ 500
2-9430-05-30	4980-250	250	25	82×132	¥ 580	¥ 520
2-9430-06-30	4980-300	300	25	89×144	¥ 680	¥ 610
2-9430-07-30	4980-500	500	50	101×176	¥1,000	¥ 900
2-9430-08-30	4980-1L	1000	50	129×216	¥1,600	¥1,400
2-9430-09-30	4980-2L	2000	200	160×268	¥5,000	¥4,500
2-9430-10-30	4980-4L	4000	500	206×360	¥8,200	¥7,400
2-9430-11-30	4980-6L	6000	500	241×410	¥17,500	¥15,800

■仕様 ● 100ml：ASTM E-133・E-1272準拠 ● パンパー付き(10ml除く)

硼珪酸ガラス

**SALE 10% OFF**

**¥720~(税抜)**

GRADUATED CYLINDER  
メスシリンダー(PYREX®)

セールコード	型番	容量(ml)	一目盛(ml)	ASTM公差(±ml)	外径×高さ(約mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9471-01-30	3022-10	10	0.1	0.2	13×178	¥ 800	¥ 720
2-9471-02-30	3022-25	25	0.2	0.3	18×192	¥1,200	¥1,100
2-9471-03-30	3022-50	50	1	0.5	24×225	¥1,300	¥1,200
2-9471-04-30	3022-100	100	1	1	29×254	¥1,400	¥1,300
2-9471-05-30	3022-250	250	2	2	39×340	¥2,400	¥2,200
2-9471-06-30	3022-500	500	5	4	50×392	¥3,200	¥2,900
2-9471-07-30	3022-1L	1000	10	6	64×465	¥7,000	¥6,300
2-9471-08-30	3022-2L	2000	20	12	83×520	¥9,500	¥8,600

※10mlは上部がロート状になっています。



硼珪酸ガラス

**SALE 10% OFF**

**¥300~(税抜)**

PIPET GLASS  
メスピペット(PYREX®)

セールコード	型番	容量(ml)	公差(±ml)	一目盛(ml)	外径×長さ(約mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9469-01-30	7065-1X	0.1	0.005	0.01	7×300	¥1,000	¥ 900
2-9469-02-30	7065-1	1	0.02	0.10	7×325	¥ 330	¥ 300
2-9469-03-30	7065-2	2	0.02	0.10	7×350	¥ 340	¥ 310
2-9469-04-30	7065-5	5	0.04	0.10	8×350	¥ 420	¥ 380
2-9469-05-30	7065-10	10	0.06	0.10	10×380	¥ 530	¥ 480
2-9469-06-30	7065-25	25	0.10	0.10	14×440	¥1,500	¥1,400

# 衛生・環境検査用品

信頼のテドラー®フィルムを採用。



コック付き



キャップ付き

BAG GAS SAMPLING

## テドラー®バッグ

セールコード	型番	サイズ(mm)	1-2711		1-2712		1-2709		1-2710		1-2713	
			1口コック付き	2口コック付き	1口キャップ付き	2口キャップ付き	1口スタンダード					
			価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
-01-30	1ℓ	150×250	¥1,800	¥1,600	¥3,400	¥3,100	¥1,100	¥990	¥1,800	¥1,600	¥1,050	¥950
-02-30	2ℓ	210×250	¥1,900	¥1,700	¥3,500	¥3,200	¥1,200	¥1,100	¥1,900	¥1,700	¥1,150	¥1,000
-03-30	3ℓ	300×250	¥2,100	¥1,900	¥3,700	¥3,300	¥1,500	¥1,400	¥2,100	¥1,900	¥1,450	¥1,300
-04-30	5ℓ	400×250	¥2,200	¥2,000	¥3,800	¥3,400	¥1,600	¥1,400	¥2,300	¥2,100	¥1,550	¥1,400
-05-30	10ℓ	350×500	¥2,800	¥2,500	¥4,400	¥4,000	¥2,400	¥2,200	¥3,100	¥2,800	¥2,350	¥2,100
-06-30	20ℓ	500×500	¥4,500	¥4,100	¥6,100	¥5,500	¥3,900	¥3,500	¥4,900	¥4,400	¥3,850	¥3,500
-07-30	30ℓ	650×500	¥7,500	¥6,800	¥9,100	¥8,200	¥6,750	¥6,100	¥7,450	¥6,700	¥6,700	¥6,000
-08-30	50ℓ	600×750	¥9,500	¥8,600	¥11,100	¥10,000	¥8,800	¥7,900	¥9,500	¥8,600	¥8,750	¥7,900
-09-30	100ℓ	700×1000	¥18,700	¥16,800	¥20,300	¥18,300	¥18,000	¥16,200	¥18,700	¥16,800	¥17,950	¥16,200



¥950~(税抜)

- 仕様
- 材質：テドラー®(ポリフッ化ビニル樹脂)
  - 厚み：0.05mm
  - ノズル径：1~10ℓ / φ6mm、20~100ℓ / φ8mm
  - 入数：1枚

## 「においの質」の学習用キット

OFF-FLAVOR KIT

### オフフレーバーキット(異臭トレーニングキット)

セールコード	型番	入数	価格(税抜)
2-9847-01-30	990-56639	1箱(5ml×10種類)	¥20,000

- ※一般社団法人オフフレーバー研究会企画
- 特長 ●「においの質」を覚えるための学習用試薬キットです。
- 食品のオフフレーバー(異臭)事例から代表的な10化合物を選択しました。
- 仕様 ●溶媒：プロピレングリコール ●濃度：各成分0.5%以下
- セット内容 ①グアヤコール ②ジメチルジスルフィド ③ナフタレン ④2-メチルイソボルネオール ⑤トリメチルアミン ⑥2,4-デカジエナル ⑦トルエン ⑧2,4,6-トリクロロアニソール ⑨n-ヒドロキシベンゾ酸 ⑩2,6-ジクロロフェノール



¥20,000(税抜)

いつでもどこでも簡易的に  
高圧ガスを使用できます。

¥22,500(税抜)

GAS CYLINDER

### ポータブル高圧ガスボンベ

セールコード	型番	圧力設定範囲(MPa)	圧力表示計(MPa)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-113-01-30	減圧弁NR-24-1	0.05~0.13	0~0.2	¥25,000	¥22,500
2-113-02-30	減圧弁NR-24-2	0.05~0.35	0~0.5	¥25,000	¥22,500
8-523-02-30	専用 カートリッジ ボンベ	CO <sub>2</sub> ガス(1箱5本入)	40ℓ(74g)	¥6,500	¥5,900
2-113-11-30		Heガス(1箱5本入)	15ℓ(2.5g)	¥12,000	¥10,800
8-523-06-30		N <sub>2</sub> ガス(1箱5本入)	15.9ℓ(18.5g)	¥7,500	¥6,800
2-113-12-30	減圧弁固定用金具(1個入)	-	-	¥10,000	¥9,000

※減圧弁にカートリッジボンベは付属していません。専用カートリッジボンベをご購入ください。

- 仕様
- 接続形状：出口側/Rp1/8メネジ、カートリッジ接続側/5/8-18UNFメネジ
  - 使用温度(減圧弁)：0~40℃ ●減圧弁サイズ：約35×32×80mm
  - 台取り付け幅(固定用金具使用時)：最大55mm



¥87,300~(税抜)

PURE WATER APPARATUS

### イオン交換水製造器(LABWATER)

セールコード	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9416-01-30	LABWATER1	580×80×100	2.8	¥97,000	¥87,300
2-9416-02-30	LABWATER2	760×80×100	4.4	¥120,000	¥108,000
2-9416-11-30	D340	LABWATER1用 交換カートリッジ	1本	¥25,000	¥22,500
2-9416-12-30	D700	LABWATER2用 交換カートリッジ	1本	¥35,000	¥31,500

※ホースの接続はホースバンド等を用いて確実に取り付けてください。  
※壁固定用のビスは別途ご用意ください。

- 特長
- 電源が不要で、水道水の供給圧力のみでイオン交換水を製造できます。
  - イオン交換水はディスペンサガンのトリガーを引くことで注ぐことができ便利です。
  - ウィンドウの色の变化で水質を確認することができます(1μS/cm、10μS/cm)。
- 仕様
- 供給水：水道水
  - 精製水流速：LABWATER1/0.5ℓ/min、LABWATER2/1ℓ/min
  - 採水量(カートリッジ1本あたり)：LABWATER1/160ℓ、LABWATER2/320ℓ(原水中TDS200mg/ℓ時)
  - 水質表示：1μS/cm、10μS/cm ●コイルチューブ長：3m
  - 供給水チューブ接続口径：1/2" (約12.7mm)
  - セット内容：コイルチューブ付きディスペンサガン×1個、イオン交換カートリッジ×2本、ブラケット×2個

持ちやすく・積み重ね時に  
横滑りしにくい!

¥7,200~(税抜)

滅菌

PETRI DISHES

### アズノール滅菌シャーレJP(電子線滅菌済)

セールコード	型番	径×高さ(mm)	入数	価格(税抜)
3-1491-01-30	ND90-15	φ90×15	1箱(10枚/袋×50袋入)	¥7,200
3-1491-51-30	ND90-15 10箱		1ケース(10箱入)	¥62,000

- 特長
- フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性を損ないません。
  - 透明度に優れ、底面には4分割ポイントが付いていますので、肉眼観察に便利です。
- 仕様
- 材質：PS(ポリスチレン) ●電子線滅菌済



日本製

# ウェハー

高純度材料を用いた実績のある  
ウェハーを少量からご提供。



¥5,200~(税抜)

- 仕様
- 製造方法：CZ法 ●面方位：100 ●OF位置：110 ●抵抗値：0.1~100Ω・cm
  - パーティクル：2-960-01~06/パーティクル不問、2-960-51~60/0.3μm、10個以下

WAFER

### 研究用高純度シリコンウェハー

サイズ(インチ) ×伝導型	OF長さ(mm)× ウェハー厚(μm)	セールコード	2-960		セールコード	2-960				
			入数	価格(税抜)		セール価格(税抜)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)	
2×P型 2×N型 3×P型 3×N型 4×P型 4×N型	17.5±2.5×280±25	-01-30	1枚	¥5,950	¥5,400	-51-30	1箱 (50枚)	¥179,000	¥161,100	
		-02-30		¥5,950	¥5,400	-52-30		¥179,000	¥161,100	
		-03-30		¥5,800	¥5,200	-53-30		¥90,000	¥81,000	
		-04-30		¥5,800	¥5,200	-54-30		¥90,000	¥81,000	
		-05-30		¥5,950	¥5,400	-55-30		¥90,000	¥81,000	
		-06-30		¥5,950	¥5,400	-56-30		¥90,000	¥81,000	
5×P型 5×N型 6×P型 6×N型	42.5±2.5×625±25	-	-	-	-	-57-30	1箱 (25枚)	¥108,000	¥97,200	
		-		-	-	-		-58-30	¥108,000	¥97,200
		-		-	-	-		-59-30	¥126,000	¥113,400
		-		-	-	-		-60-30	¥126,000	¥113,400

※特注対応品：●方位(切断角度)、OF位置角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な清形成が可能となります。●多様な形状加工と表面処理が可能です。(例：ざり加工品、穴あけ加工品、酸化膜付きウェハー) ●ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。

# 安全保護用品



SAFETY SPECTACLE

## 女性用保護メガネ(ラップアラウンド型)

セールコード	型番	重量(g)	価格(税抜)
2-9047-01-30	SS-2773K	25	¥ 700
2-9047-03-30	SS-5623	30	¥ 900
2-9047-04-30	SS-5611		¥1,000

### ■特長

●快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状で、隙間からの飛沫の侵入を防止します。

### ■仕様

●材質：レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン&エラストマー  
●ソフトラバー付き(SS-5623・5611)

¥700~(税抜)



SAFETY GLASSES

## 紫外線用メガネ UVカット

セールコード	型番	タイプ	価格(税抜)
2-9048-03-30	SSUV-7726	ラップアラウンド(耳あて付き)	¥1,800
2-9048-01-30	SSUV-7724	ラップアラウンド	¥1,800
2-9048-05-30	SSUV-297	オーバーメガネ(つる長さ調節可)	¥2,000

### ■特長

●ラップアラウンド型はフィット感に優れ視野も広いです。

### ■仕様

●材質：レンズ/PC(ポリカーボネート)  
●紫外線カット率：99.999%以上(190~400nm)

¥1,800~(税抜)

¥800~(税抜)

SAFETY GLASSES

## 保護メガネ(ラップアラウンド型)

セールコード	型番	価格(税抜)
2-9045-02-30	SS-1926	¥ 800
2-9045-04-30	SS-5921	¥ 900
2-9045-05-30	SS-6001	¥1,000
2-9045-06-30	SS-7043	¥1,000

### ■特長

●耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。

### ■仕様

●材質：レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン&エラストマー  
●ソフト額あて付き(SS-6001、7043)



¥16,200~(税抜)

SAFETY GLASSES LASER

## レーザー光保護メガネ

セールコード	型番	レンズ色可視線透過率	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9802-01-30	5X7L651	グリーン 42%	42	¥18,000	¥16,200
2-9802-02-30	5X7L652	ピンク 32%		¥25,000	¥22,500
2-9802-03-30	5X7L653	オレンジ 38%	44.8	¥18,000	¥16,200
2-9802-04-30	562H300	クリア 96%		¥18,000	¥16,200
2-9802-05-30	562H311	ブルー 20%		¥18,000	¥16,200

■特長 ●つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。

### ■仕様

●材質：フレーム/5X7L:ナイロン、562H:ナイロン・PC(ポリカーボネート)、レンズ/PC(ポリカーボネート)

●つる長さ調整可

### ■仕様

型番	波長(nm)	光学濃度(OD)
5X7L651	745-1115, 770-1100, 785-1085, 800-825, 885-1075, 1000-1070, 1030-1065, 9000-11000	3, 4, 5, 6, 7, 8, 6
5X7L652	735-870, 745-865, 750-858, 755-852, 760-850, 9000-11000	3, 4, 5, 6, 7, 6
5X7L653	180-315, 315-534, 315-536, 315-538, 315-541	7, 6, 5, 4, 3
562H300	190-315, 10600	7, 6
562H311	190-375, 600-670, 620-665, 620-660, 629-658	6, 3, 4, 5, 6

UVカット  
防曇加工



¥1,400(税抜)

SAFETY GLASSES

## 超軽量保護メガネ

セールコード	型番	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9809-01-30	553Z.01.00.00	18	¥1,500	¥1,400
2-9809-02-30	553Z.01.02.05		¥1,500	¥1,400

### ■特長

●装着感がないほどの軽量を実現しました。

### ■仕様

●材質：PC(ポリカーボネート) ●紫外線カット率：99% (385nm)



¥2,400(税抜)

メガネ併用可  
UVカット  
防曇加工

SAFETY GLASSES

## 保護ゴーグル(つるタイプ)

セールコード	型番	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9810-01-30	6X1.00.00.00	57	¥2,700	¥2,400

### ■仕様

●材質：PC(ポリカーボネート) ●インダイレクトベンチレーション採用  
●防傷加工 ●つる：ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能  
●紫外線カット率：99% (385nm)



¥4,300(税抜)

メガネ併用可  
UVカット

SAFETY GLASSES

## クリーンルームゴーグル(滅菌処理可)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9811-01-30	619.04.22.10	¥4,800	¥4,300

### ■仕様

●材質：レンズ/PC(ポリカーボネート)、ベルト/シリコン  
●オートクレーブ：121℃・30分、1気圧にて30回利用可能  
●ガンマ滅菌：25kGyにて15回利用可能  
●重量：92g  
●紫外線カット率：99% (385nm)

手袋内側にムレ防止加工を施しています。



GLOVES NITRILE

## ニトリル手袋(HYDREX®)

セールコード	型番	サイズ	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9878-01-30	N106551	XS	1箱(50枚入)	¥3,000	¥2,600
2-9878-02-30	N106552	S		¥3,000	¥2,600
2-9878-03-30	N106553	M		¥3,000	¥2,600
2-9878-04-30	N106554	L		¥3,000	¥2,600
2-9878-05-30	N106555	LL		¥3,000	¥2,600

■仕様 ●材質：NBR(ニトリルゴム) ●全長：240mm  
●厚み：0.13mm ●全面エンボス加工 ●左右兼用

¥2,600(税抜)

1次ガウンに最適です!

クリーンパック 滅菌 クラス10000

¥33,800(税抜)

WEAR FOR CR

## ビオラモガンマ線照射済クリーンウェア(シングルユース)

セールコード	型番	サイズ	適応身長(cm)	適応胸囲(cm)	入数	価格(税抜)
2-818-01-30	VGW-01S	S	152~164	76~92	1箱(1セット/袋×20袋入)	¥33,800
2-818-02-30	VGW-02M	M	158~170	84~104		¥33,800
2-818-03-30	VGW-03L	L	164~182	92~112		¥33,800
2-818-04-30	VGW-04XL	XL	170~188	96~124		¥33,800

■特長 ●γ線滅菌済み(15kGy)でクラス10000対応ですので、CPCなどの1次ガウンに適しています。

●柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を備えています。

●1袋単位で滅菌済みインジケータが付いています。

●縫製後、クリーン加工処理を行っています。

■仕様 ●材質：SMS不織布 ●商品内容：1セット(フード付きつなぎ服、シューズカバー)/袋×20袋  
●γ線滅菌済(15kGy・照射証明書の発行可能)

着用例





総ページ数**2184**ページ  
前号比**160**ページ増加!!

# 新カタログ 11月堂々発刊!

約**45,000**点(約**9,500**アイテム)掲載!  
前号比約**7,000**点増加!!

## 高精度・高精度恒温実験機器の 新ブランド「NEXAS」登場!

定温乾燥器、恒温循環水槽など  
恒温実験機器を  
幅広くラインナップ!



## 工学系研究で使用される加工機器 各種素材を拡充。

## 白衣やワークウェア等の ウェア類の品揃えが大幅に充実

## 計測機器レンタル開始します!

必要なときに必要な期間だけご利用いただけます。

## 見たい情報に スマホで 簡単アクセス!

このマークがついた製品が対象画像です。



アズワンと  
富士ゼロックスの  
コラボによる誌面とWEBの  
ダイレクト連携  
「SkyDesk Media Switch」  
カタログを見ながらスマホに  
詳細な情報をお届けします。



対象画像  
をガイドの  
中に!

### ご利用手順

- 1 専用アプリ(無料)をダウンロードして起動後、  
カタログ紙面のスマホマークのついた商品を  
ガイドの中に入れて撮影
- 2 送信すると  
動画やWebページを  
見ることができます  
※詳細は新カタログをご覧ください。

- ★マイクロスコブ、サーモグラフィ、  
パーティクルカウンターなど約250機種をご用意。
- ★最短5日からレンタルOK!
- ★全て安心保障付き



研究・産業・医療の「今」を  
体感いただけるスペース



大阪ショールーム 東京ショールーム

「実際に使ってみたい」  
「最新商品を見てみたい」  
日々寄せられる、  
お客様からのご要望に応えるために、  
当社取扱い商品を実際に見て、  
触れて、確かめることができます。  
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

### 1 研究設備ゾーン

「安全」「安心」をキーワードに、自社オリジナルのヒュームフードや実験台、安全キャビネット、薬品庫などの大型設備品を展示しています。

### 2 サニーフーズゾーン

「食品の微生物検査」をテーマに、公定法・簡易法などの各種検査法に必要な機器・備品を取り揃えました。これから食品微生物検査を始める際のイメージアップも可能です。

### 3 バイオサイエンスゾーン

日々急速な勢いで進化する「ライフサイエンス研究」。細胞・ゲノム・タンパク質をテーマに、それらを支援する最先端の機器・消耗品をご覧いただけます。

### 4 一般研究ゾーン

アズワンの各種汎用機器・計測機器・消耗品等を実際に触って確認いただけます。カタログだけでは分からない使用感をぜひお試しください。

### 5 クリーン・静電気対策ゾーン

半導体や電子機械業界をはじめ、さまざまな分野で「作業環境のクリーン化」が求められています。アズワンがニーズにあった「作業環境のクリーン化」をご提案します。

### 大阪ショールーム

〒550-0002  
大阪市西区江戸堀二丁目2番1号  
アズワン別館3F

### 東京ショールーム

〒103-0007  
東京都中央区日本橋浜町2-6-4

※見学には事前のご予約が必要です。見学をご希望の際は、弊社営業担当までお問い合わせください。

詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 <http://www.as-1.co.jp/>

カタログをご希望の方は当社ホームページ  
『カタログ送付サービス』よりお申し込みください。

発刊前の送付予約も  
受け付け中!

アズワン カタログ送付  検索 もしくは ▶ <http://www.as-1.co.jp/> ▶ カタログ請求をクリック

## アズワン株式会社

- 大阪本社 □ 東京支店 □ 横浜支店 □ 名古屋支店
- 札幌営業所 □ 仙台営業所 □ つくば営業所 □ 大宮営業所
- 静岡営業所 □ 京都営業所 □ 神戸営業所 □ 高松営業所
- 広島営業所 □ 福岡営業所 □ 金沢セールスブランチ

## カスタマー相談センター

商品の内容に関するお問合せ専用窓口

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分まで  
※土・日・祝日 弊社休業日はご利用いただけません。

ご用命は信用ある代理店へ