

# カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ			品番	商品名	項目	内容	
総合	SF	プロセス				誤	正
207			2-920-01~03	ホモジナイザー用検体バッグ	特長	三層構造により破れを防止します。	削除
			2-920-01~03	ホモジナイザー用検体バッグ	仕様	材質:PE(ポリエチレン)	材質:AS201/1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)、AS207・206/2層(ナイロン・低密度ポリエチレン)
291			1-664-62	ケミカルハンディポンプ MH-21QR	価格表	MHM-21Rに型番が統合となります。	
350			3-6553-03~04	電子天秤 AXAタイプ	仕様	皿サイズ:φ145×115mm	皿サイズ:145×115mm
354			3-6699-01	電子天秤 AXB3002	仕様	皿サイズ:φ145×115mm	皿サイズ:145×115mm
406			6-9248-01~03	モールド型表面センサー MF-0タイプ	価格表	使用温度範囲:-200~+200℃	使用温度範囲:-100~+200℃
424			2-897-01	アラーム時計付大画面温湿度計BT-3	価格表	測定範囲(温度/湿度):-30~+50℃(内部)・ -50~+70℃(外部)/20~90%RH	測定範囲(温度/湿度):0~+50℃(内部)・ -50~+70℃(外部)/20~99%RH
907			3-6185-03	深型パーツボックス EK-204	価格表	サイズ:356×237×60mm	サイズ:340×225×55mm
1022	21	117	6-8814-01・04~09 6-8814-12~13・15・17・19 ~24・26・28・29 6-8814-31~38 6-8814-41~43・47 6-8814-50・53~55・59 6-8814-61・63・64・67・69 6-8814-70・71・73・75・76・77 6-8814-91	粉末培地	脚注	15~30℃	+15℃~25℃
			6-8814-11・30・40	粉末培地	脚注	15℃以下	+2℃~+8℃
1091			3-6066-01	ボルトトップディスペンサー4630331	価格表	容量:0.5~50ml	容量:0.5~5ml
1222			3-7018-01~02	遠心分離機 DM0412	仕様	付属品:専用ローター(A12-10P)	付属品:専用ローター(A12-10P)、アダプター(A10P15)、 アダプタープラグ(A10P15plug)
1239			3-7046-01	サーマルサイクラー TC1000-S	仕様	温度範囲:4~99℃ 蒸部温度範囲:50~110℃ 温度表示精度:0.1℃ 表示サイズ:800×480mm(7インチ)	温度範囲:4~105℃ 蒸部温度範囲:30~110℃ 温度表示精度:±0.1℃ 表示サイズ:7インチ
1305			1-1735-01~05	安全キャップ 107019	セット内容	セット内容の表記なし	セット内容を追記(フィルター付きエアバルブ×1個・ フィッティング(内径φ3.2mm・ポートと同数付属))
			1-1735-12・13・21・22	安全キャップ 107061	セット内容	フィルター付きエアバルブ×1個・ フィッティング(内径φ3.2mm・ポートと同数付属)	セット内容を全て削除
1363			2-7070-23	広口バイアル 5183-2068	仕様	入数:1箱(100個入)	入数:1箱(1,000個入)