

# カタログ訂正のお知らせ

下記データはai-com webからダウンロードしてご利用頂けます。

| 掲載カタログ |      |        |     |      | 品 番          | 商 品 名                | 項 目 | 内 容                                                                |                                                                           |
|--------|------|--------|-----|------|--------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 総合SANQ | ナビス  | SF2016 | ナビ助 | プロセス |              |                      |     | 誤                                                                  | 正                                                                         |
| 1095   |      |        |     |      | 3-6206-01～05 | 自動ビュレット              | 仕 様 | ポリ瓶容量：1000ml                                                       | ポリ瓶容量：-01～03／500ml、-04・05／1000ml                                          |
| 1703   |      |        |     |      | 6-5000-01    | スプレーガン NO.8202 セット   | 価格表 | No.8202                                                            | No.8210                                                                   |
|        | 179  |        |     |      | 8-6896-01    | ハードマスター400HM-400     | 脚 注 | ※工具箱にパーツケースは付属していません。                                              | 左記内容は削除となります。<br>※パーツケースBM-100(品番：8-6896-11)<br>は装着できません。                 |
|        |      |        |     |      |              |                      | 特 長 | パーツケースの背面にはカラナビホールが付いているので取り付け場所を限定せず、ベルトにも装着できます。                 |                                                                           |
|        |      |        |     |      |              |                      | 仕 様 | 重量：HM-400／1465g、BM-100／89.5g<br>付属品(HM-400)：小物ケース×1個               |                                                                           |
|        | 1009 |        |     |      | 8-8095-05    | エアークッション顔マスク乳児KM205  | 仕 様 | フックリング付き(新生児用・乳幼児用除く)                                              | フックリング付き                                                                  |
|        | 1009 |        |     |      | 8-8095-06    | エアークッション顔マスク新生児KM206 | 仕 様 | フックリング付き(新生児用・乳幼児用除く)                                              | フックリング付き                                                                  |
|        | 1132 |        | 96  |      | 8-4497-01    | 体圧分散式クッションMPHM       | 商品名 | 体圧分散式クッション(ビーチ)                                                    | ポジショニングピロー(ピンク)                                                           |
|        |      |        |     |      |              |                      | 価格表 | 幅×奥行×高さ(mm)：430×280×80                                             | 幅×奥行×高さ(mm)：410×310×80                                                    |
|        |      |        |     |      |              |                      | 特 長 | ・30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・<br>ファウラー位のポジショニングをサポートします。<br>・カバーのみの洗濯も可能です。 | ・優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や<br>体位保持に適したクッションとして使えます。<br>・洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。 |
|        |      |        |     |      |              |                      | 仕 様 | 重量：800g                                                            | 重量：MPHM／1200g、MPHL／1700g                                                  |
|        | 1132 |        | 96  |      | 8-4497-13    | 体圧分散式クッションMPHL       | 商品名 | 体圧分散式クッション(ビーチ)                                                    | ポジショニングピロー(ピンク)                                                           |
|        |      |        |     |      |              |                      | 特 長 | ・30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・<br>ファウラー位のポジショニングをサポートします。<br>・カバーのみの洗濯も可能です。 | ・優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や<br>体位保持に適したクッションとして使えます。<br>・洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。 |
|        |      |        |     |      |              |                      | 仕 様 | 重量：800g                                                            | 重量：MPHM／1200g、MPHL／1700g                                                  |
|        | 1140 |        | 42  |      | 8-8700-01～02 | ハミンググッドH             | 仕 様 | スポンジ部サイズ：15×30mm<br>材質：先端部／ウレタン、柄／木                                | スポンジ部サイズ：22×30mm<br>材質：先端部／ウレタン、スティック部／木                                  |
|        | 1140 |        | 42  |      | 0-4043-01～02 | ハミンググッド              | 仕 様 | スポンジ部：(直径)φ20×(長さ)20mm<br>スティック部：紙製                                | スポンジ部サイズ：18×18mm<br>材質：先端部／ウレタン、スティック部／紙                                  |
|        |      | 368    |     |      | 3-5452-01～05 | カウンターブラシ             | 特 長 | ブラシの根元をステンレス製留め金具で固定した<br>抜けにくい構造です。                               | 毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので<br>毛が抜けにくくなっています。                                |
|        |      | 368    |     |      | 3-5451-01～05 | スポットブラシ              | 特 長 | ブラシの根元をステンレス製留め金具で固定した<br>抜けにくい構造です。                               | 毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので<br>毛が抜けにくくなっています。                                |
|        |      | 368    |     |      | 3-5450-01～05 | アイロンハンドルブラシ          | 特 長 | ブラシの根元をステンレス製留め金具で固定した<br>抜けにくい構造です。                               | 毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので<br>毛が抜けにくくなっています。                                |
|        |      |        |     | 22   | 2-6392-01～28 | ペプチド合成用アミノ酸          | 照会№ | 照会№02295                                                           | 照会№02208                                                                  |