

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ				品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	アズツール				誤	正
310				6-1040-02	コンプレッサー 6-4(6-j)	仕様	重量21.0kg	重量23.0kg
707			97	3-5527-02	デュアルアーム DA3000	仕様	重量:4kg	重量:2kg
707			97	3-5527-03	デュアルアーム DA3500	仕様	全高:460mm	全高:450mm
1101	755			2-454-20・21	EMマイスターヘマトクリット毛细管	仕様	材質:硼硅酸ガラス	材質:ソーダ石灰ガラス
2302				1-2005-01~14	強靱精密ピンセット DURAX	特長	先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(616HV)ですので、耐久性に優れています。	先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
						仕様	材質:ステンレス鋼(Duraxtm46Cr13)	材質:ステンレス鋼(Durax X46Cr13)
	255			1-5460-33	冷蔵ショーケース FMS-304GS	仕様	付属品:鍵・記録計用紙(サーモレコーダー付きのみ)	付属品:鍵
	367			0-3162-11	ステリライザー #600 50Hz	仕様	—	※追記 仕様:50Hz
	367			0-3162-12	ステリライザー #600 60Hz	仕様	—	※追記 仕様:60Hz
	374			7-3986-02	消毒用エタノール「昭和」(M) 10L	価格表	内容量:10L	内容量:10L(コック付き)
	375			7-3987-02	イソプロパノール消毒液70% 10L	価格表	内容量:10L	内容量:10L(コック付き)
	513			7-3771-01	冷熱遮断アルミシート 67900	価格表	サイズ(mm):250×200×80	サイズ(mm):900×1500×2
	1708			7-3272-01・02	シャワー用ストレッチャー	仕様	キャスター:φ100mm(4輪ストッパー付き)	キャスター:φ125mm(4輪ストッパー付き)
	1710			61-9071-85	シャワーストレッチャー NS-600 本体	照会No.	1710650	1710080
	1710			7-3221-01	NS60-491-000 浴槽セット	照会No.	1710650	1710080
		178		7-2446-01	トイレ処理袋 30枚入	仕様	吸収量:約1200ml	吸収量:約1000ml