

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ						品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	SF	アズツール	素材				誤	正
141						1-4130-01	マグネチックスターラー HS-30D	価格表	回転数(rpm):100~1200	回転数(rpm):300~1200
141						1-4646-01	マグネチックスターラー HS-50E-B	価格表	回転数(rpm):100~1200	回転数(rpm):300~1200
427						1-2450-01	防雨型温湿度計TM-2680	仕様	—	※仕様追記 ・防水性能(保護等級3、防雨型程度) ・熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
598			253	84		61-0065-19	手持屈折計SK-200R	仕様	最小目盛:Brix0.2(食塩濃度)	最小目盛:0.2(食塩濃度) ※Brixを削除
753						3-1471-01~04	カラートレンドチェアー	仕様	座部径×座高(mm):(365×380)×750~900	座部径×座高(mm):(365×380)×750~1000
955						2-7770-11	静かな台車SZN-80-OR	価格表	型番:SZN-80-OR	型番:SZM-80-OR
955						2-7770-12	静かな台車SZN-80-GR	価格表	型番:SZN-80-GR	型番:SZM-80-GR
1505						2-5362-01	プラスチックチューブ 05-539-5	仕様	最大耐圧:6,000×G	最大耐圧:12,000×G
1505						2-5362-02	プラスチックチューブ 05-539-12	仕様	最大耐圧:6,000×G	最大耐圧:12,000×G
1505						2-5362-07	プラスチックチューブ 05-539-6	仕様	最大耐圧:6,000×G	最大耐圧:9,400×G
1505						2-5362-08	プラスチックチューブ 05-539-7	仕様	最大耐圧:6,000×G	最大耐圧:9,400×G
1505						2-5362-09	プラスチックチューブ 05-539-8	仕様	最大耐圧:6,000×G	最大耐圧:9,400×G
1570						6-516-01	万能スコップ(SUS304)超特大	価格表	容量(ml):2000	容量(ml):2100
1570						6-516-02	万能スコップ(SUS304)特大	価格表	容量(ml):1500	容量(ml):1600
1570						6-516-03	万能スコップ(SUS304)大	価格表	容量(ml):1000	容量(ml):900
1570						6-516-04	万能スコップ(SUS304)中	価格表	容量(ml):700	容量(ml):500
1570						6-516-05	万能スコップ(SUS304)小	価格表	容量(ml):600	容量(ml):240
1627					192	7-639-01~04	PTFEチェックバルブ	仕様	作動圧力:0.002~0.005MPa	作動圧力:0.005~0.008MPa(5~8kPa)
2199						1-6499-01	細管清拭用スティック PCS1501E	仕様	繊維先端部:φ約1.1~1.2mm	繊維先端部:φ約1.2~1.3mm
2200						1-6547-01	工業用綿棒 P752D 200本入	価格表	綿径×軸長(mm):2.9×75	綿径×軸長(mm):2.9×76
2200						1-6547-02	工業用綿棒 P1501E 200本入	価格表	綿径×軸長(mm):1.9×150	綿径×軸長(mm):2.0×147
2200						1-6547-03	工業用綿棒 A3D-100 100本入	価格表	綿径×軸長(mm):4.5×75	綿径×軸長(mm):4.8×78
2200						1-6547-04	工業用綿棒 A6-100J 100本入	価格表	綿径×軸長(mm):4.5×150	綿径×軸長(mm):4.8×153
2200						1-6547-05	工業用綿棒 シャープ&シャープ・紙軸	価格表	綿径×軸長(mm):4.5×80	綿径×軸長(mm):コーンシェイフ/80
2200						1-6547-06	工業用綿棒 P751S 200本入	価格表	綿径×軸長(mm):1.9×75	綿径×軸長(mm):2.0×74
	16					7-4585-01	中段引違扉ユニットNM-1150SG	画像	※セット例(画像)のキャプション(誤)NM-900SG	(正)NR-900SG
	160	299				8-9578-02	ストレッチャーNV-TLS	価格表	幅×長さ×高さ(mm):610×1900×575~945	幅×長さ×高さ(mm):595×1900×575~945
	507					0-399-11~13	救急箱	画像	仕切板は取り外しできます。	左記を削除。 ※仕切板は取り外しできません。
	708					8-6860-11~12	ニプロケアファストR専用電極	ピクト	—	ピクト記載漏れのため「体外診断薬」のピクトを追記。
	1264					7-1236-21	滅菌システム作業台W1500	仕様	・棚サイズ:上段/(幅)1400×(奥行)400mm、 下段/(幅)1400×(奥行)300mm ・作業台サイズ:(幅)1500×(奥行)760×(高さ)800mm	・棚サイズ(上段):W1500/(幅)1400×(奥行)400mm ・棚サイズ(下段):W1500/(幅)1400×(奥行)300mm ・作業台サイズ:W1500/(幅)1500×(奥行)760×(高さ)800mm
	1264					7-1236-22	滅菌システム作業台W1800	仕様	・棚サイズ:上段/(幅)1400×(奥行)400mm、 下段/(幅)1400×(奥行)300mm ・作業台サイズ:(幅)1500×(奥行)760×(高さ)800mm	・棚サイズ(上段):W1800/(幅)1700×(奥行)400mm ・棚サイズ(下段):W1800/(幅)1700×(奥行)300mm ・作業台サイズ:W1800/(幅)1800×(奥行)760×(高さ)800mm
	1491					7-4423-01	温冷バックウエスト用	仕様	加温/電子レンジ(600~800W)で30秒	加温/電子レンジ(600~800W)で120秒
	1491					7-4423-02	温冷バックショルダー&ネック用	仕様	加温/電子レンジ(600~800W)で60秒	加温/電子レンジ(600~800W)で210秒