

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ					品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	設備	SF				誤	正
					1-1837-01	定量ポンプ FEM1.10TT.18S2	価格表	型番:SIMDOS FEM 1.02TT.18S	型番:SIMDOS FEM 1.10TT.18S2
					1-1837-03	定量ポンプ FEM1.10KT.18S2	価格表	型番:SIMDOS FEM 1.02KT.18S	型番:SIMDOS FEM 1.10KT.18S2
					1-1837-05	定量ポンプ FEM1.10FT.18S2	価格表	型番:SIMDOS FEM 1.02FT.18S	型番:SIMDOS FEM 1.10FT.18S2
					1-6883-11(-20)	デジタル温度計 TT-508N (校正書付)	仕様	センサ材質:SUS430	センサ材質:SUS304
					62-9881-13	バックテスト WAK-NH4-2	価格表	型番:WAK-NH4-2	型番:WAK-NH4-4
					62-9881-14	バックテスト KR-NH4-2	価格表	型番:KR-NH4-2	型番:KR-NH4-4
					62-9881-16	バックテスト WAK-NH4(C)-2	価格表	型番:WAK-NH4(C)-2	型番:WAK-NH4(C)-4
					62-9881-17	バックテスト WAK-TN-i-2	価格表	型番:WAK-TN-i-2	型番:WAK-TN-i-3
					62-9881-21	簡易水質検査器具 AZ-RW-2	価格表	型番:AZ-RW-2	型番:AZ-RW-3
					62-9881-22	簡易水質検査器具 TZ-RW-2	価格表	型番:TZ-RW-2	型番:TZ-RW-3
					2-5322-01,2-5324-01-02	ミニザルト	仕様	フィルター直径:φ26mm	フィルター直径:φ28mm
				91	2-5052-02	遠心機CN-2060 本体 ローター無	仕様	回転数(rpm):0~6000	回転数(rpm):500~6000
					1-1806-01~06	金属缶	仕様	材質:本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)	材質:本体/TFS(ティンフリースチール)
					3-6012-01~04	三角フラスコ 8023C	仕様	材質:ガスケット/シリコン(PTFEコート)	材質:ガスケット/シリコン
					1-9881-11	ガスバーナー専用ガス CV-360	仕様	質量:100g	質量:52g
				265	0-4071-01-02	ショップシーラー FS-215-315	仕様	シール幅:2mm(ヒーター交換で5mmに切替可)	シール幅:5mm(ヒーター交換で2mmに切替可)
					7-5613-11	パイプ用チューブブラシ 長柄4連	仕様	毛の線径:0.17mm	毛の線径:0.3mm
				75	2-7179-01~03	オートクレーブ(ラボ用) LSX	仕様	安全装置:過温防止・過圧防止・ 温度センサー断線検知	安全装置:過温検知・過圧検知・ 温度センサー故障検知
				75	2-7179-01	オートクレーブ(ラボ用) LSX-300	仕様	缶体容量(L):36	缶体容量(L):44
				75	2-7179-02	オートクレーブ(ラボ用) LSX-500	仕様	缶体容量(L):50	缶体容量(L):58
				75	2-7179-03	オートクレーブ(ラボ用) LSX-700	仕様	缶体容量(L):69	缶体容量(L):79
					1-9473-01-02	高圧蒸気滅菌器 LBS	仕様	安全装置:缶体外壁過熱防止(缶体内)・ 圧力異常上昇防止・温度センサー断線検知	安全装置:過温検知・過圧検知・ 温度センサー故障検知
				78	3-3466-01~03	オートクレーブ洗浄液AC-1000	仕様	対象機種: SX/LSXシリーズ、BS/LBSシリーズ、 ESシリーズ、BSX-500、MSS-325	対象機種: SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、 ESシリーズ、BSX-500
					3-6098-01	ゴミ箱RB404S-SSステンレス	仕様	材質:本体/ステンレス(SUS439)・ パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・ PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)	材質:本体/ステンレス(SUS439)
	826	363			8-9632-41	自動体外式除細動器 P-740	商品名	自動体外式除細動器 P-740	使い捨て除細動パッドP-740
	826	363			8-9632-42	自動体外式除細動器 YZ-043H3	商品名	自動体外式除細動器 YZ-043H3	AEDレスキューキットYZ-043H3
	826	363			8-9632-43	自動体外式除細動器 SB-310V	商品名	自動体外式除細動器 SB-310V	バッテリーバックSB-310V
	948	327			8-4289-02	シームレスサポーター17021・手のひら	商品名	保温シームレスサポーター・手のひら	保温シームレスサポーター・手のひら2枚入
					3-7595-01	パーティクルカウンター 8303	価格表	型番:8303	型番:P8-303
					3-7595-02	パーティクルカウンター 8306	価格表	型番:8306	型番:P8-306
					3-7595-04	パーティクルカウンター 8506-20	価格表	型番:8506-20	型番:P8-506-20
					3-7596-01	パーティクルカウンター 7301	価格表	型番:7301	型番:P7-301
					3-7596-02	パーティクルカウンター 7301AQM	価格表	型番:7301AQM	型番:P7-301AQM
					3-7596-03	パーティクルカウンター 7302AQM	価格表	型番:7302AQM	型番:P7-302AQM
	404				0-6694-01	酸化エチレン対策セット	仕様	GM77サイズ:M/E	GM77サイズ:M
					8-8502-05	抜管抜針予防用シーネ8168S S	仕様	①シーネ長さ:286mm ②適応周囲長:76~356mm	①シーネ長さ:270mm ②適応周囲長:80~360mm
					8-8502-06	抜管抜針予防用シーネ8168M M	仕様	①シーネ長さ:330mm ②適応周囲長:152~432mm	①シーネ長さ:310mm ②適応周囲長:150~430mm
					8-8502-07	抜管抜針予防用シーネ8168L L	仕様	①シーネ長さ:368mm ②適応周囲長:203~533mm	①シーネ長さ:350mm ②適応周囲長:200~530mm
					8-8502-08	抜管抜針予防用シーネ8169 脚用	仕様	①シーネ長さ:451mm ②適応周囲長:356~686mm	①シーネ長さ:410mm ②適応周囲長:360~690mm
	591	350			8-5254-01	パースツール 白 61-347-3-1	価格表	型番:61-347-3-1	型番:61-436-67-1
					0-7211-11	カフセットB+CUF002Nスカイブルー	価格表	型番:B+CUF002N	型番:CB-140SB
					7-4636-01~04	アネロイド血圧計用収納ポーチレッド	商品名	アネロイド血圧計用収納ポーチ	万能収納ポーチ
					8-7041-01~04,8-7042-01~14	心電図用記録紙CP	価格表	橙方眼印刷	ピンク方眼印刷
					8-7041-05	心電図用記録紙NRS216-6B	価格表	橙方眼印刷・裏巻	ピンク方眼印刷・表巻
					7-4635-01~04	3点収納ポーチ	商品名	3点収納ポーチ	聴診器・体温計・パルス収納ポーチ
					0-3202-01	マギル鉗子 大 270mm ステンレス	仕様	長さ:270mm	長さ:250mm
					62-2191-21~26	iFlolPC用ガーマント	仕様	色:白色	色:ネイビー
	1529	51			7-4305-03-53	ナビ助の口腔ケアスポンジORSW	仕様	スポンジサイズ:17×16×28mm、凹凸:1mm	スポンジサイズ:17×16×25mm、凹凸:2mm
					0-4968-01	アクティ尿とりパッド男女兼用 84450	価格表	①型番:84450 ②パッド幅:19cm	①型番:84707 ②パッド幅:20cm
					0-6228-01	尿とりパッド450ふっくらフィット	価格表	①型番:84451 ②パッド幅:19cm	①型番:84708 ②パッド幅:20cm
				58	7-5751-01	じゅすいぼん C10035	価格表	型番:C10035	型番:C10035A
				231	0-4968-02,0-6228-02	尿とりパッド ふっくらフィット	仕様	パッド幅:19cm	パッド幅:20cm
				102	3-7653-07	ブル式保管棚 TPR-900	仕様	①排気風量(約m ³ /min):6.8 ②重量(約kg):160	①排気風量(約m ³ /min):3.9 ②重量(約kg):138
				102	3-7653-08	ブル式保管棚 TPR-1200	仕様	①排気風量(約m ³ /min):9.3 ②排気ダクト接続口(内径mm):φ200 ③重量(約kg):200	①排気風量(約m ³ /min):5.3 ②排気ダクト接続口(内径mm):φ150 ③重量(約kg):163
				102	3-7653-09	ブル式保管棚 TPR-1500	仕様	①排気風量(約m ³ /min):11.8 ②排気ダクト接続口(内径mm):φ200 ③重量(約kg):225	①排気風量(約m ³ /min):6.7 ②排気ダクト接続口(内径mm):φ150 ③重量(約kg):187