

# カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ							品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	設備	SF	AP	AT				誤	正
42							1-103-11	ラコムエース HT-100VND	仕様	付属品:温度計	付属品:ポリ水槽
527							3-5577-01~04	赤液棒状温度計AL	仕様	没線:180mm	没線:150mm
544				194			1-627-01	トヤマ式乾湿度計 -10~+50℃	仕様	測定範囲:-10~+50℃	測定範囲:-20~+50℃
722							1-2241-03-04	交流電圧調整器	仕様	出力電圧:20~196V	出力電圧:75~196V
757				252			2-6201-01	SV型粘度計 SV-10	仕様	試料温度測定部:0~100℃/0.1℃表示 電源:ACアダプター (TB135:AC100V 50/60Hz 約14VA)	試料温度測定部:0~160℃/0.1℃表示 電源:ACアダプター (TB248:AC100V 50/60Hz 約14VA)
781							1-3780-02	カッターガイド№101	仕様	仕様:3・5mm×各100個、60°用	仕様:3mm×25個、5mm×9個、60°用
807							3-6683-01~03	LEDリング照明 ARL	仕様	プラグ形状:L字	プラグ形状:ストレート
1020							1-1630-01-02	ユニット型塩ビ薬品庫 TK	仕様	付属品:鍵(同一ナンバーキー)	付属品:鍵(番号違いの鍵)
1020							1-1631-01-02	ユニット型塩ビ薬品庫(下段)DK	仕様	付属品:鍵(同一ナンバーキー)	付属品:鍵(番号違いの鍵)
1020							1-2164-01~03	ユニット型塩ビ薬品庫(上段)UK	仕様	付属品:鍵(同一ナンバーキー)	付属品:鍵(番号違いの鍵)
1043							1-6144-01	PP卓上ドラフトセットPPD700set	仕様	原材料:サンバックス 扉板厚:4mm	原材料:塩化ビニール 扉板厚:3mm
1050			87				3-4425-32	ダクトレスヒュームフード DL-09	仕様	最大風量:50Hz/7.9m3/min、60Hz/8m3/min 最大静圧:50Hz/23.5mmAq、60Hz/33mmAq	最大風量:50Hz/9.7m3/min、60Hz/10.8m3/min 最大静圧:50Hz/385Pa、60Hz/565Pa
1051			87				1-7621-01	ダウンフローヒュームフード DDL-1	仕様	最大風量:50Hz/7.9m3/min、60Hz/8m3/min 最大静圧:50Hz/23.5mmAq、60Hz/33mmAq	最大風量:50Hz/9.7m3/min、60Hz/10.8m3/min 最大静圧:50Hz/385Pa、60Hz/565Pa
1127							3-6773-01	リークテスト用真空デシケーター VRT	仕様	推奨真空ポンプ:P.383 2-944-02 GM-20Dドライ真空ポンプ	推奨真空ポンプ:なし
1191	147	358					7-1274-01-03	モバイルイーザーカートME11	仕様	棚板有効サイズ:320×440mm	棚板有効サイズ:278×443mm
1191	147	358					7-1275-01-03-05-07	モバイルイーザーカートME11	仕様	棚板有効サイズ:320×440mm	棚板有効サイズ:278×443mm
1191	147						3-6495-01-03	モバイルイーザーカートME11	仕様	棚板有効サイズ:320×440mm	棚板有効サイズ:278×443mm
1191	147						3-6639-01~04	モバイルイーザーカートME11	仕様	棚板有効サイズ:320×440mm	棚板有効サイズ:278×443mm
1196						54	3-6576-01-02	キャビネットワゴン CW	仕様	サイズ:700×510×993mm 材質:持ち手/ステンレス	サイズ:630×500×993mm 材質:持ち手/POM(ポリアセタール)
1541							4-909-23~40	メンブレンフィルター	仕様	タイプ:ポリカーボネートタイプ	タイプ:セルロース混合エステルタイプ
1557							3-8499-01-02	インラインフィルター	仕様	接続ホースコネクター径:φ6~100mm(テーバー)	接続ホースコネクター径:φ6~10mm(テーバー)
1850							2-9136-01~14	時計皿	仕様	厚み:1.8mm	厚み:2.9mm
2046							7-311-02	FEP熱収縮チューブ 050	価格表	最終収縮径(φmm):5.5~4.3	最終収縮径(φmm):5.5~4.2
2046							7-311-03	FEP熱収縮チューブ 060	価格表	内径×肉厚(mm):φ7.0×0.2 最終収縮径(φmm):7.2~5.1	内径×肉厚(mm):φ6.5×0.2 最終収縮径(φmm):7.2~5.0
2046							7-311-04	FEP熱収縮チューブ 070	価格表	内径×肉厚(mm):φ7.9×0.2	内径×肉厚(mm):φ7.8×0.2
2046							7-311-05	FEP熱収縮チューブ 090	価格表	内径×肉厚(mm):φ10.6×0.3 最終収縮径(φmm):10.6~7.4	内径×肉厚(mm):φ9.5×0.3 最終収縮径(φmm):10.6~7.3
2046							7-311-06	FEP熱収縮チューブ 100	価格表	内径×肉厚(mm):φ12.5×0.3 最終収縮径(φmm):12.5~8.8	内径×肉厚(mm):φ11×0.3 最終収縮径(φmm):12.5~9
2046				67			7-311-07	FEP熱収縮チューブ 120	価格表	内径×肉厚(mm):φ14.5×0.3 最終収縮径(φmm):14.5~10.7	内径×肉厚(mm):φ13×0.3 最終収縮径(φmm):14.5~10
2082							1-7379-01	ルアーフィッティングVPRM106	画像	商品画像:上段左端	商品画像:下段左端
2082							1-7379-02	ルアーフィッティングVPRM206	画像	商品画像:上段左から2番目	商品画像:下段左から2番目
2082							1-7379-03	ルアーフィッティングVPRM306	画像	商品画像:上段右から2番目	商品画像:下段右から2番目
2082							1-7379-04	ルアーフィッティングVPRM406	画像	商品画像:上段右端	商品画像:下段右端
2082							1-7379-05	ルアーフィッティングVPRF106	画像	商品画像:下段左端	商品画像:上段左端
2082							1-7379-06	ルアーフィッティングVPRF206	画像	商品画像:下段左から2番目	商品画像:上段左から2番目
2082							1-7379-07	ルアーフィッティングVPRF306	画像	商品画像:下段右から2番目	商品画像:上段右から2番目
2082							1-7379-08	ルアーフィッティングVPRF406	画像	商品画像:下段右端	商品画像:上段右端
2435	389	255					8-3911-01	消毒ウェットタオル 77030	価格表	型番:77030	型番:77032
2435	389	255					8-3911-11	消毒ウェットタオル77060	価格表	型番:77060	型番:77062
2435							8-3911-03	消毒ウェットタオル77111	価格表	型番:77110	型番:77111
3068							2-4995-01	シングルウェハーケース SC-300	仕様	テープシール付き	テープシール無し
	309	332					7-4748-01	与薬カート36床MC-L3DC36P-8	仕様	サイズ:1220×534×1334mm	サイズ:1220×534×1336mm
	309	332					7-4749-01	与薬カート27床用MC-L2DC27P8	仕様	サイズ:1220×534×1088mm	サイズ:1220×534×1090mm
	309	332					7-4750-01	与薬カート18床用MC-L2DC18P8	仕様	サイズ:886×534×1088mm	サイズ:886×534×1090mm
	1204						7-4865-01	インフューザー加圧バッグ191801	価格表	型番:190801	型番:191801
	1204						7-4865-02	インフューザー加圧バッグ191802	価格表	型番:190802	型番:191802
	1204						7-4865-03	インフューザー加圧バッグ191803	価格表	型番:190803	型番:191803
	1229						8-5443-01~03	MDI用吸入補助器具	仕様	クラス分類:なし	クラス分類:一般医療機器
	1547	60					8-1302-01~03	入れ歯ケース	仕様	材質:PP(ポリプロピレン)	材質:PE(ポリエチレン)
	1782						7-3546-01-02	シームレスウェアシューズ	仕様	サイズ:フリー	サイズ:M
		8					7-5261-01	赤外線温度計 0-603WT	価格表	幅×奥行×高さ:53×27×83mm	幅×奥行×高さ:75×23×61mm