

2025年6月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年7月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2025年7月1日

 **アズワン株式会社**

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究開発費 繰越2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2024 頁	数値2024 頁	アズビュ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ ログ 頁
0-1299-02	オムツ交換車 本体(SO-230) SO-230(本体)	156,000	167,000			1921					344		
0-1619-11	とっても静かな回診車(引出付) 600(790)×450×900mm TSA-600	88,500	94,000			99							
0-1619-12	とっても静かな回診車(引出付) 750(940)×450×900mm TSA-750	99,500	106,000			99							
0-1621-11	とっても静かな回診車(引出無) (3段) 600(790)×450×900mm TSE-600	77,000	82,000			99							
0-1621-12	とっても静かな回診車(引出無) (3段) 750(940)×450×900mm TSE-750	90,500	96,000			99							
0-1622-11	とっても静かな回診車(引出2層付き) (2段) 600(790)×450×850mm TSB-600	86,000	92,000			99					369		
0-1622-12	とっても静かな回診車(引出2層付き) (2段) 750(940)×450×850mm TSB-750	97,000	106,000			99							
0-1622-13	とっても静かな回診車(引出2層付き) (2段) 900(1090)×600×850mm TSB-900	147,000	161,000			99					369		
0-1623-11	とっても静かな回診車(引出2層付き) (3段) 600(790)×450×900mm TSC-600	90,000	96,200			99					369		
0-1623-12	とっても静かな回診車(引出2層付き) (3段) 750(940)×450×900mm TSC-750	130,000	139,000			99					369		
0-1644-11	カラフルガードルスランド D	19,800	21,000			1280							
0-1644-12	カラフルガードルスランド D	19,800	21,000			1280							
0-1644-13	カラフルガードルスランド DSF	22,300	25,000			1280							
0-209-01	回診車 600×450×787mm 307型	41,000	44,000			105							
0-216-02	折りたたみカート 750×600×800mm 309	147,000	157,000			132							
0-217-01	器械卓子(三方手摺) 616×450×796mm 313A	34,000	36,000			116							
0-217-02	器械卓子(三方手摺) 766×450×796mm 313B	43,000	46,000			116							
0-217-03	器械卓子(三方手摺) 616×450×796mm 314A	23,000	25,000			116							
0-217-04	器械卓子(三方手摺) 766×450×796mm 314B	32,000	34,000			116							
0-217-07	器械卓子兼消毒臺台 600×450×846mm 317A	34,000	37,000			117							
0-225-02	点滴処置台 大	171,000	182,000			85							
0-226-01	点滴万能処置車 A型	267,000	284,000			86							
0-231-01	キックパケツ φ390×248mm 3026	37,000	41,000			1564							
0-236-11	交換用脚ゴム 1個入	360	400			1562							
0-236-13	交換用脚ゴム 1個入	360	400			1562							
0-2559-01	入浴用踏台兼椅子 (350×250×150mm) 91型-150	14,000	15,400			1955							
0-2559-02	入浴用踏台兼椅子 (350×250×200mm) 91型-200	14,000	15,400			1955							
0-2559-05	入浴用踏台兼椅子 (450×250×150mm) 92型-15	16,000	17,600			1955							
0-2559-06	入浴用踏台兼椅子 (450×250×200mm) 92型-20	16,000	17,600			1955							
0-473-01	与薬車 40人用 対角ストッパー付き 670×405×947mm	260,000	312,000			282							
0-473-02	与薬車 60人用 対角ストッパー付き 795×405×1135mm	306,000	390,000			282							
0-5406-01	内用袋(横式) 150×210mm 1000枚入 206 中の倍	6,480	7,020			258							
0-5406-02	内用袋(横式) 120×165mm 1000枚入 207 大	4,530	5,260			258							
0-5406-03	内用袋(横式) 100×140mm 1000枚入 208 中	4,120	4,750			258							
0-5406-31	内用袋(横式) 150×210mm 100枚入 290 中の倍	720	800			258							
0-5406-32	内用袋(横式) 120×165mm 100枚入 291 大	500	600			258							
0-5406-33	内用袋(横式) 100×140mm 100枚入 292 中	460	550			258							
0-5407-01	頓服袋(横式) 100×140mm 1000枚入 221 中	4,120	4,750			259							
0-5407-31	頓服袋(横式) 100×140mm 100枚入 295 中	460	550			259							
0-5408-01	外用袋(横式) 120×165mm 1000枚入 214 大	4,530	5,260			258							
0-5408-02	外用袋(横式) 100×140mm 1000枚入 215 中	4,120	4,750			258							
0-5408-31	外用袋(横式) 120×165mm 100枚入 293 大	500	600			258							
0-5408-32	外用袋(横式) 100×140mm 100枚入 294 中	460	550			258							
0-5446-11	イリリガードル台(ダンパー付き) 4本脚・2本脚 2BD(φ75)	18,000	19,000			1282							
0-5446-14	イリリガードル台(ダンパー付き) 5本脚・2本脚 2HD	26,400	29,000			1282							
0-5446-15	イリリガードル台(ダンパー付き) 4本脚・2本脚(ショートフック) 2BD(φ75) SF	18,000	19,000			1282							
0-5597-03	与薬車(大型内用袋用) ビンタ 655×400×1290mm NCS-40P	308,000	394,000			283							
0-5597-04	与薬車(大型内用袋用) ブルー 655×400×1290mm NCS-40B	308,000	394,000			283							
0-5715-01	コンフォールドカート(折りたたみ式) 660×420×860mm	75,000	80,000			130					369		
0-6250-21	ライトバンド・ホワイト 胸・腹・腰部兼用固定帯 S	2,740	3,040			1057							
0-6250-22	ライトバンド・ホワイト 胸・腹・腰部兼用固定帯 L	2,740	3,040			1057							
0-6250-23	ライトバンド・ホワイト 胸・腹・腰部兼用固定帯 LL	2,740	3,040			1057							
0-6785-01	汚物缶(受金具) φ160mm	11,900	15,000			123							
0-715-02	リネン車 2(丸型)	60,000	64,000			158							
0-715-03	リネン車 3(角型)	47,000	51,000			158							
0-7472-21	ルーベ(受け付け用) スタンドケース	2,400	2,670			176							
0-7891-01	コンパクト点滴処置車 526×368×1557mm KTS-SK	140,000	157,000			86							
0-7921-01	ナビスメイトワゴン A3引出し兼タイプ 補助天板付 543×398×867mm NM-A304HST	64,000	76,000			96							
0-7921-02	ナビスメイトワゴン A4引出し兼タイプ 補助天板付 364×398×867mm NM-A404HST	54,000	65,000			96							
0-7986-11	点滴処置台 ハーフヘビーⅢ 1470×690×1610mm	360,000	401,000			82							
0-7986-12	点滴処置台 ランダムライイⅢ 1470×690×1610mm	327,000	363,000			82							
10-0711-55	PC製テクノボトル (細口)100mL 1本 1007-11	720	770	1553	1553								
10-0712-55	PC製テクノボトル (細口)250mL 1本 1007-12	960	1,030	1553	1553								
10-0713-55	PC製テクノボトル (細口)500mL 1本 1007-13	1,400	1,500	1553	1553								
10-0714-55	PC製テクノボトル (細口)1000mL 1本 1007-14	2,130	2,280	1553	1553								
10-0811-55	PCテクノボトル (広口)100mL 1本 1008-11	740	800	1553	1553								
10-0812-55	PCテクノボトル (広口)250mL 1本 1008-12	1,000	1,070	1553	1553								
10-0813-55	PCテクノボトル(広口) 500mL 1本 1008-13	1,440	1,540	1553	1553								
10-0814-55	PC製テクノボトル (広口)1L 1本 1008-14	2,220	2,380	1553	1553								
10-1901-55	ブッシュバイアル 1mL PV-1 1本 1019-01	26	28	1509	1509								479
10-1902-55	ブッシュバイアル 2mL PV-2 1本 1019-02	26	28	1509	1509								479
10-1903-55	ブッシュバイアル 3mL PV-3 1本 1019-03	26	28	1509	1509								479
10-1904-55	ブッシュバイアル 5mL PV-5 1本 1019-04	28	30	1509	1509								479
10-1905-55	ブッシュバイアル 10mL PV-10 1本 1019-05	34	37	1509	1509								479
10-1905-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-10 SCC 20本/袋×5袋入	8,500	8,900	2527	2527								
10-1906-55	ブッシュバイアル 15mL PV-15 1本 1019-06	46	50	1509	1509								479
10-1906-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-15 SCC 10本/袋×5袋入	5,400	5,600	2527	2527								
10-1907-55	ブッシュバイアル 20mL PV-20 1本 1019-07	46	50	1509	1509								479
10-1907-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-20 SCC 10本/袋×5袋入	5,400	5,600	2527	2527								
10-1908-55	ブッシュバイアル 30mL PV-30 1本 1019-08	52	56	1509	1509								479
10-1908-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-30 SCC 10本/袋×5袋入	6,500	6,800	2527	2527								
10-1909-55	ブッシュバイアル 50mL PV-50 1本 1019-09	66	72	1509	1509								479
10-1909-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-50 SCC 10本/袋×5袋入	8,200	8,600	2527	2527								
10-1910-55	ブッシュバイアル 100mL PV-100 1本 1019-10	70	76	1509	1509								479
10-1910-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-100 SCC 10本/袋×5袋入	9,500	9,900	2527	2527								
10-2701-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 20mL 1本 1027-01	48	50	1520	1520								478
10-2702-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 30mL 1本 1027-02	56	58	1520	1520								478
10-2703-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 50mL 1本 1027-03	62	64	1520	1520								478
10-2704-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 100mL 1本 1027-04	78	82	1520	1520								478
10-2705-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 250mL 1本 1027-05	100	110	1520	1520								478
10-2706-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 300mL 1本 1027-06	130	140	1520	1520								478
10-2707-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 500mL セットなし 1本 1027-07	170	180	1520	1520								478
10-2708-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 1L セットなし 1本 1027-08	210	220	1520	1520								478
10-2709-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 2L 1本 1027-09	550	580	1520	1520								478
10-2710-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 3L 1本 1027-10	750	780	1520	1520								478
10-2711-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 5L 1本 1027-11	1,100	1,150	1520	1520								478
10-2712-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 10L 1本 1027-12	1,850	1,930	1520	1520								478
10-2713-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 20L 1本 1027-13	3,600	3,750	1520	1520								478
10-2727-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 500mL 1本 1027-27	170	180	1520	1520								478
10-2728-55	標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル) 1L 1本 1027-28	220	230	1520	1520								478
10-2801-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 20mL 1本 1028-01	48	50	1520	1520								478
10-2802-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 30mL 1本 1028-02	54	56	1520	1520								478
10-2803-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 50mL 1本 1028-03	74	78	1520	1520								478
10-2804-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 100mL 1本 1028-04	84	88	1520	1520								478
10-2805-55	標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 250mL 1本 1028-05	110	120	1520	1520								478
10-2806-55													

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
10-3003-55	標準規格瓶 角型広口(ナチュラル) 500mL 1本 1030-03	190	200	1520	1520								
10-3004-55	標準規格瓶 角型広口(ナチュラル) 1L 1本 1030-04	290	320	1520	1520								
10-3103-55	標準規格瓶 丸型細口(遠光) 500mL セットなし 1本 1031-03	180	200	1519	1519							477	
10-3104-55	標準規格瓶 丸型細口(遠光) 1L セットなし 1本 1031-04	210	220	1519	1519							477	
10-3203-55	標準規格瓶 丸型広口(遠光) 500mL セットなし 1本 1032-03	190	200	1519	1519							477	
10-3204-55	標準規格瓶 丸型広口(遠光) 1L セットなし 1本 1032-04	250	260	1519	1519							477	
10-3301-55	イージーコック付瓶 細口丸型5L 1個 1033-01	3,200	3,430	1526	1526								
10-3302-55	イージーコック付瓶 細口丸型10L 1個 1033-02	3,910	4,190	1526	1526								
10-3303-55	イージーコック付瓶 細口丸型20L 1個 1033-03	5,450	5,840	1526	1526								
10-3401-55	イージーコック付瓶 広口丸型5L 1個 1034-01	3,350	3,590	1526	1526								
10-3402-55	イージーコック付瓶 広口丸型10L 1個 1034-02	4,200	4,500	1526	1526								
10-3403-55	イージーコック付瓶 広口丸型20L 1個 1034-03	5,600	6,000	1526	1526								
10-3404-55	イージーコック付瓶 広口丸型30L 1個 1034-04	9,500	10,170	1526	1526								
10-3405-55	イージーコック付瓶 広口丸型50L 1個 1034-05	22,300	23,870	1526	1526								
10-3504-55	レバーコック付瓶 細口丸型 5L 1個 1035-04	2,570	2,750	1526	1526							481	
10-3505-55	レバーコック付瓶 細口丸型 10L 1個 1035-05	3,130	3,350	1526	1526							481	
10-3506-55	レバーコック付瓶 細口丸型 20L 1個 1035-06	5,000	5,350	1526	1526							481	
10-3604-55	レバーコック付瓶 広口丸型 5L 1個 1036-04	3,130	3,350	1526	1526							481	
10-3605-55	レバーコック付瓶 広口丸型 10L 1個 1036-05	3,270	3,500	1526	1526							481	
10-3606-55	レバーコック付瓶 広口丸型 20L 1個 1036-06	5,280	5,650	1526	1526							481	
10-3607-55	レバーコック付瓶 広口丸型 30L 1個 1036-07	9,200	9,850	1526	1526							481	
10-3608-55	レバーコック付瓶 広口丸型 50L 1個 1036-08	19,000	20,330	1526	1526							481	
10-5001-55	イージーコック付瓶正角缶(1ℓ口) 10L 1個 1050-01	5,180	5,550	1526	1526								
10-5002-55	イージーコック付瓶正角缶(1ℓ口) 20L 1個 1050-02	5,450	5,840	1526	1526								
10-5003-55	イージーコック付瓶平角缶(1ℓ口) 5L 1個 1050-03	3,500	3,750	1526	1526								
10-5004-55	イージーコック付瓶平角缶(1ℓ口) 10L 1個 1050-04	4,200	4,500	1526	1526								
10-5005-55	イージーコック付瓶平角缶(1ℓ口) 20L 1個 1050-05	4,900	5,250	1526	1526								
10-5006-55	イージーコック付瓶平角缶(1ℓ口広口) 10L 1個 1050-06	4,900	5,250	1526	1526								
10-5007-55	イージーコック付瓶平角缶(1ℓ口広口) 20L 1個 1050-07	5,900	6,320	1526	1526								
10-5201-55	レバーコック付瓶 正角缶(1ℓ口)10L 1個 1052-01	4,550	4,870	1526	1526							481	
10-5202-55	レバーコック付瓶 正角缶(1ℓ口)20L 1個 1052-02	5,130	5,490	1526	1526							481	
10-5207-55	レバーコック付瓶 平角缶(1ℓ口)5L 1個 1052-07	3,270	3,500	1526	1526							481	
10-5209-55	レバーコック付瓶 平角缶(1ℓ口)10L 1個 1052-09	4,000	4,280	1526	1526							481	
10-5210-55	レバーコック付瓶 平角缶(1ℓ口)20L 1個 1052-10	4,270	4,570	1526	1526							481	
10-5211-55	レバーコック付瓶 平角缶(1ℓ口広口)10L 1個 1052-11	4,270	4,570									481	
10-5212-55	レバーコック付瓶 平角缶(1ℓ口広口)20L 1個 1052-12	5,410	5,790									481	
10-6901-55	軟膏容器NK型 30mL NK-30 1本 1069-01	72	78	1523	1523							479	
10-6902-55	軟膏容器NK型 50mL NK-50 1本 1069-02	88	94	1523	1523							479	
10-6906-55	軟膏容器NK型 300mL NK-300 1本 1069-06	230	250	1523	1523							479	
10-6907-55	軟膏容器NK型 500mL NK-500 1本 1069-07	290	320	1523	1523							479	
10-6908-55	軟膏容器NK型 1L NK-1000 1本 1069-08	420	450	1523	1523							479	
10-6911-55	軟膏容器NK型 800mL NK-800 1本 1069-11	330	360	1523	1523							479	
1-102-01	ウォーターバス WB-100型	50,900	55,500	78	78								
1-103-11	ラコムエース(デジタル恒温器平型 水槽付) HT-100VND	91,500	108,000	77	77								
11-0502-05	洗浄ポトル(JPポトル) 100mL JPS-100 5本 1105-02	1,900	2,000	1505	1505								
11-0503-05	洗浄ポトル(JPポトル) 250mL JPS-250 5本 1105-03	2,400	2,500	1505	1505								
11-0504-05	洗浄ポトル(JPポトル) 500mL JPS-500 2本 1105-04	1,480	1,560	1505	1505								
11-0505-05	洗浄ポトル(JPポトル) 1000mL JPS-1000 1本 1105-05	1,210	1,270	1505	1505								
1-107-03	ラコムエース(アナログ恒温器平型) 98 × 357 × 229mm HT-80	106,000	122,000	77	77								
1-1409-02	サンブル瓶 10個入り 2.5mL 731	690	820	1522	1522								
1-1546-02	水質検査試験紙 (アクアチェック(R)) 低濃度過酸化水素 HP 1箱(100枚×6本入)	24,900	28,400	591	591								
1-1546-03	水質検査試験紙 (アクアチェック(R)) 機能水中総鉄含量素 FW 1箱(100枚×6本入)	24,900	28,400	591	591								
1-1546-11	水質検査試験紙 (アクアチェック(R)) 5項目 ECO 1箱(25枚×6本入)	23,900	28,400	591	591								
1-1737-17	ハルセル(R)試験装置 交換用陰極板 鉄 1箱(100枚入) B-60-P01A	21,500	23,000	744	744								
1-1737-18	ハルセル(R)試験装置 交換用陰極板 鉄 1箱(100枚入) B-60-P03	21,500	23,000	744	744								
1-1737-19	ハルセル(R)試験装置 交換用陰極板 銅 1箱(100枚入) B-60-P05	21,500	23,000	744	744								
1-1737-21	ハルセル(R)水槽(並型) B-55	24,000	25,000	744	744								
1-1737-40	ハルセル(R)水槽(加温型) B-53W	75,000	79,000	744	744								
1-1737-51	ハルセルR試験装置 10A15型セット(YPPI5101D付) B-52-IDWJ	627,000	642,000	744	744								
1-1757-02	保温・保冷ビーカー 600mL T600 1352	37,200	38,000	1718	1718								
1-1806-17	金属缶用とじふたPP (ポリプロピレン)	1,140	1,260	1649	1649								
1-2051-01	TPX(R)メスシリンダー 10mL 1個 3002-09	550	590	1739	1739	924						465	
1-2051-02	TPX(R)メスシリンダー 20mL 1個 3002-08	600	650	1739	1739	924						465	
1-2051-03	TPX(R)メスシリンダー 50mL 1個 3002-07	760	820	1739	1739	924						465	
1-2051-04	TPX(R)メスシリンダー 100mL 1個 3002-06	1,050	1,130	1739	1739	924						465	
1-2051-05	TPX(R)メスシリンダー 200mL 1個 3002-05	1,300	1,400	1739	1739	924						465	
1-2051-06	TPX(R)メスシリンダー 300mL 1個 3002-03	1,400	1,500	1739	1739	924						465	
1-2051-07	TPX(R)メスシリンダー 500mL 1個 3002-02	2,250	2,400	1739	1739	924						465	
1-2051-08	TPX(R)メスシリンダー 1L 1個 3002-01	3,580	3,800	1739	1739	924						465	
1-2118-11-20	コンバクト電子天びん 校正証明書付 NVT2201JP	58,600	60,000	434	434								
1-2118-12-20	コンバクト電子天びん 校正証明書付 NVT4201JP	62,000	63,500	434	434								
1-2118-13-20	コンバクト電子天びん 校正証明書付 NVT12000JP	70,300	72,000	434	434								
1-2118-17-20	コンバクト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	57,900	59,200	434	434								
1-2268-41	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 21.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-42	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 22.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-43	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 22.5cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-44	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 23.5cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-45	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 24.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-46	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 25.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-47	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 25.5cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-48	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 26.5cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-49	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 27.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-50	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 28.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-51	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 28.5cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-52	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 29.5cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-53	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 30.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2268-54	アズビュアクリン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) 31.0cm TCBS-SN	8,100	7,850						67				
1-2305-01	PFAポトル (中栓付き) 細口 50mL TOMBO No.9948	3,280	3,630	1544	1544								
1-2305-02	PFAポトル (中栓付き) 細口 100mL TOMBO No.9948	4,000	4,420	1544	1544								
1-2305-03	PFAポトル (中栓付き) 細口 250mL TOMBO No.9948	5,660	6,530	1544	1544								
1-2305-04	PFAポトル (中栓付き) 細口 500mL TOMBO No.9948	8,320	9,170	1544	1544								
1-2305-05	PFAポトル (中栓付き) 細口 1000mL TOMBO No.9948	21,200	23,400	1544	1544								
1-2306-02	PFAポトル (中栓付き) 広口 100mL TOMBO No.9948	5,970	6,570	1544	1544								
1-2306-03	PFAポトル (中栓付き) 広口 250mL TOMBO No.9948	8,630	9,510	1544	1544								
1-2306-04	PFAポトル (中栓付き) 広口 500mL TOMBO No.9948	12,300	13,600	1544	1544								
1-2306-05	PFAポトル (中栓付き) 広口 1000mL TOMBO No.9948	23,100	25,500	1544	1544								
1-2341-02	ビーカー 50mL 1822	290	300	1719	1719								
1-248-11	ホットスターー6連式 HS-360H	380,000	402,000	248	248								
1-250-02	マグネチックスターラー HS-3B型	40,000	42,900	221	221								
1-254-11	強力マグネチックスターラー HS-4SD	132,000	147,000	234	234								
1-255-01	マグネチックスターラー HS-360	163,000	178,000	226	226								
1-262-01	電池式スターラー HS-4DC	34,800	35,900	224	224								

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
I-2715-04	ナフロン(R)PFAチューブ 3×4φ TOMBO No.9003-PFA	680	710	1868	1868								
I-2715-05	ナフロン(R)PFAチューブ 3×5φ TOMBO No.9003-PFA	1,420	1,470	1868	1868								
I-2715-06	ナフロン(R)PFAチューブ 4×5φ TOMBO No.9003-PFA	790	820	1868	1868								
I-2715-07	ナフロン(R)PFAチューブ 4×6φ TOMBO No.9003-PFA	1,560	1,610	1868	1868								
I-2715-08	ナフロン(R)PFAチューブ 5×6φ TOMBO No.9003-PFA	970	1,010	1868	1868								
I-2715-09	ナフロン(R)PFAチューブ 5×7φ TOMBO No.9003-PFA	1,990	2,050	1868	1868								
I-2715-10	ナフロン(R)PFAチューブ 6×8φ TOMBO No.9003-PFA	2,250	2,350	1868	1868								
I-2715-11	ナフロン(R)PFAチューブ 7×8φ TOMBO No.9003-PFA	1,390	1,450	1868	1868								
I-2715-12	ナフロン(R)PFAチューブ 8×10φ TOMBO No.9003-PFA	2,680	2,760	1868	1868								
I-2715-13	ナフロン(R)PFAチューブ 9×10φ TOMBO No.9003-PFA	1,590	1,660	1868	1868								
I-2715-14	ナフロン(R)PFAチューブ 10×12φ TOMBO No.9003-PFA	3,260	3,390	1868	1868								
I-2715-15	ナフロン(R)PFAチューブ 11×12φ TOMBO No.9003-PFA	1,980	2,060	1868	1868								
I-2715-16	ナフロン(R)PFAチューブ 11×13φ TOMBO No.9003-PFA	3,800	3,960	1868	1868								
I-2715-17	ナフロン(R)PFAチューブ 12×14φ TOMBO No.9003-PFA	4,050	4,220	1868	1868								
I-2715-18	ナフロン(R)PFAチューブ 16×19φ TOMBO No.9003-PFA	8,390	8,730	1868	1868								
I-2715-19	ナフロン(R)PFAチューブ 22×25φ TOMBO No.9003-PFA	10,900	11,400	1868	1868								
I-2715-22	ナフロン(R)PFAチューブ 13×16φ TOMBO No.9003-PFA	6,730	7,010	1868	1868								
I-2715-23	ナフロン(R)PFAチューブ 14×16φ TOMBO No.9003-PFA	4,760	4,950	1868	1868								
I-2715-24	ナフロン(R)PFAチューブ 15×17φ TOMBO No.9003-PFA	5,740	5,980	1868	1868								
I-2715-25	ナフロン(R)PFAチューブ 15×18φ TOMBO No.9003-PFA	8,270	8,610	1868	1868								
I-2715-26	ナフロン(R)PFAチューブ 16×18φ TOMBO No.9003-PFA	5,590	5,820	1868	1868								
I-2715-27	ナフロン(R)PFAチューブ 17×19φ TOMBO No.9003-PFA	6,470	6,730	1868	1868								
I-2715-29	ナフロン(R)PFAチューブ 20×22φ TOMBO No.9003-PFA	6,720	6,990	1868	1868								
I-2778-02	工業用シリンジ 2mL 700005	1,550	1,850	1215	1215								
I-2778-03	工業用シリンジ 5mL 700009	1,850	2,150	1215	1215								
I-2778-04	工業用シリンジ 10mL 700013	2,150	2,450	1215	1215								
I-2778-05	工業用シリンジ 20mL 700017	2,600	2,900	1215	1215								
I-2778-06	工業用シリンジ 50mL 700021	4,660	5,000	1215	1215								
I-2778-07	工業用シリンジ 100mL 700025	8,740	9,080	1215	1215								
I-2962-01	スタンド式照明拡大鏡 8062D3LED	25,600	26,900	797	797		60						
13-0001-05	NPボトル(細口)50mL NPN-50 1本 1300-01	46	50	1506	1506								
13-0002-05	NPボトル(細口)100mL NPN-100 1本 1300-02	66	70	1506	1506								
13-0003-05	NPボトル(細口)250mL NPN-250 1本 1300-03	82	88	1506	1506								
13-0004-05	NPボトル(細口)500mL NPN-500 1本 1300-04	160	180	1506	1506								
13-0005-05	NPボトル(細口)1L NPN-1000 1本 1300-05	220	240	1506	1506								
I-3043-11	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 1L H11026015	4,420	5,250	412	412								
I-3043-12	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 4L H11026013	11,730	16,800	412	412								
I-3046-02	フォアラインラップ交換用エレメント アルミナゲル	14,300	15,800	410	410								
13-1001-05	NPボトル(広口)50mL NPW-50 1本 1310-01	50	54	1506	1506								
13-1002-05	NPボトル(広口)100mL NPW-100 1本 1310-02	78	84	1506	1506								
13-1003-05	NPボトル(広口)250mL NPW-250 1本 1310-03	90	98	1506	1506								
13-1004-05	NPボトル(広口)500mL NPW-500 1本 1310-04	170	190	1506	1506								
13-1005-05	NPボトル(広口)1L NPW-1000 1本 1310-05	220	240	1506	1506								
I-3139-05	ハンドホモジナイザー ジェネレーター φ5mm G-1005	130,000	156,000	283	283								
I-3139-06	ハンドホモジナイザー ジェネレーター φ7mm G-1007	130,000	156,000	283	283								
I-3139-07	ハンドホモジナイザー ジェネレーター φ10mm G-1010	130,000	156,000	283	283								
I-3139-11	ハンドホモジナイザー 本体 MH-1000	70,000	84,000	283	283								
I-3139-12	ハンドホモジナイザー ジェネレーターセット φ5mm MH-1005	212,000	255,000	283	283								
I-3139-13	ハンドホモジナイザー ジェネレーターセット φ7mm MH-1007	212,000	255,000	283	283								
I-3139-14	ハンドホモジナイザー ジェネレーターセット φ10mm MH-1010	212,000	255,000	283	283								
I-3394-01	角型ムップ 中-SH型 赤	900	960	1824	1824								
I-3629-01	電子除湿器 DH-1090-1-R	154,000	166,830	394	394								
I-3629-02	電子除湿器 DH-2090-1-R	255,000	267,890	394	394								
I-3700-01	桌上型pH&導電率複合計(PC2700)用 pHセンサー ガラス ECFG7370101B	51,700	53,300	557	557								
I-3700-05	ラムダスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) PMP樹脂 ECFG72522R01B	24,800	25,600	557	557								
I-3700-07	ラムダスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス EC620185	92,000	78,200	557	557								
I-3703-01	ラムダスター導電率計用校正液 84uS/cm 480mLボトル ECCON84BT	3,600	3,720	572	572								
I-3703-02	ラムダスター導電率計用校正液 100uS/cm 480mLボトル ECCON100BT	3,600	3,720	572	572								
I-3703-03	ラムダスター導電率計用校正液 500uS/cm 480mLボトル ECCON500BT	3,600	3,720	572	572								
I-3703-04	ラムダスター導電率計用校正液 1413uS/cm 480mLボトル ECCON1413BT	3,600	3,720	572	572								
I-3703-05	ラムダスター導電率計用校正液 2764uS/cm 480mLボトル ECCON2764BT	3,600	3,720	572	572								
I-3703-06	ラムダスター導電率計用校正液 111.8mS/cm 480mLボトル ECCON1118BT	3,600	3,720	572	572								
I-3703-07	ラムダスター導電率計用校正液 5.0mS/cm 480mLボトル ECCON5000BT	3,540	3,660	572	572								
I-4001-11	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 1L H11025015	3,800	6,110	412	412								
I-4001-12	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 4L H11025013	13,490	16,700	412	412								
I-4094-21	ラムダスターpH計(防水型) pHTestr10	24,000	24,800	566	566								
I-4094-22	ラムダスターpH計(防水型) pHTestr20	27,000	27,900	566	566								
I-4094-24	ラムダスターpH計(防水型)用電極(防水型) PHSENSOR03DJ	12,000	12,400	566	566								
I-423-02-22	ケルインキュベーター 130L 出荷前点検検査付 KMH-130	359,000	360,000	68	68	865	58						
I-423-03-22	ケルインキュベーター 207L 出荷前点検検査付 KMH-207	415,000	416,000	68	68	865	58						
I-423-04-22	ケルインキュベーター 259L 出荷前点検検査付 KMH-259	478,000	479,000	68	68	865	58						
I-423-05-22	ケルインキュベーター 408L 出荷前点検検査付 KMH-408	666,000	667,000	68	68	865	58						
I-423-11	ケルインキュベーター KMH-050用棚板セット KMH-TS	4,500	5,500	68	68	865	58						
I-423-12	ケルインキュベーター KMH-130・259用棚板セット KMH-TM	5,700	6,650	68	68	865	58						
I-423-13	ケルインキュベーター KMH-207・408用棚板セット KMH-TL	6,200	7,610	68	68	865	58						
I-4475-11	分析機器用作業台(耐荷重タイプ) 1200×900×800mm GCT-1290	271,000	312,000	827	827			160					
I-4475-12	分析機器用作業台(耐荷重タイプ) 1500×900×800mm GCT-1590	302,000	348,000	827	827			160					
I-4475-13	分析機器用作業台(耐荷重タイプ) 1800×900×800mm GCT-1890	446,000	514,000	827	827			160					
I-4622-11	ポリプロピレン手付きビーカー100mL 1個 3007-06	150	170	1720	1720							458	
I-4622-12	ポリプロピレン手付きビーカー200mL 1個 3007-05	210	220	1720	1720							458	
I-4622-13	ポリプロピレン手付きビーカー300mL 1個 3007-76	230	240	1720	1720							458	
I-4622-14	ポリプロピレン手付きビーカー500mL 1個 3007-75	340	370	1720	1720							458	
I-4622-15	ポリプロピレン手付きビーカー1000mL 1個 3007-74	420	460	1720	1720							458	
I-4622-16	ポリプロピレン手付きビーカー2000mL 1個 3007-73	560	600	1720	1720							458	
I-4622-17	ポリプロピレン手付きビーカー3000mL 1個 3007-72	870	940	1720	1720							458	
I-4622-18	ポリプロピレン手付きビーカー5000mL 1個 3007-71	1,490	1,600	1720	1720							458	
I-4623-11	透明計量カップ 100mL 1個 3005-08	150	170	1720	1720	923							
I-4623-12	透明計量カップ 200mL 1個 3005-07	180	200	1720	1720	923							
I-4623-13	透明計量カップ 300mL 1個 3005-06	190	220	1720	1720	923							
I-4623-14	透明計量カップ 500mL 1個 3005-05	290	320	1720	1720	923							
I-4623-15	透明計量カップ 1000mL 1個 3005-04	360	400	1720	1720	923							
I-4623-16	透明計量カップ 2000mL 1個 3005-03	660	730	1720	1720	923							
I-4623-17	透明計量カップ 3000mL 1個 3005-02	1,050	1,160	1720	1720	923							
I-4624-11	ポリビーカーPE(手なし) 100mL 1個 3011-05	60	67	1721	1721	923						456	
I-4624-12	ポリビーカーPE(手なし) 200mL 1個 3011-04	130	150	1721	1721	923						456	
I-4624-13	ポリビーカーPE(手なし) 300mL 1個 3011-03	140	160	1721	1721	923						456	
I-4624-14	ポリビーカーPE(手なし) 500mL 1個 3011-02	230	260	1721	1721	923						456	
I-4624-15	ポリビーカーPE(手なし) 1000mL 1個 3011-01	280	310	1721	1721	923						456	
I-4626-11	ポリビーカーPE(手付き) 100mL 1個 3012-12	130	250	1721	1721	923						456	
I-4626-12	ポリビーカーPE(手付き) 200mL 1個 3012-11	170	260	1721	1721	923						456	
I-4626-19	ポリビーカーPE(手付き) 10L 1個 3012-04	3,300	3,600	1721	1721	923						456	
I-4627-11	TPX手付きビーカー 100mL 1個 3006-06	300	350	1721	1721	923						457	
I-4627-12	TPX手付きビーカー 200mL 1個 3006-05	440	550	1721	1721	923						457	
I-4627-13	TPX手付きビーカー 300mL 1個 3006-04	570	600	1721	1721	923						457	
I-4627-16													

2025年7月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ ログ 頁
15-0019-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 300mL 1本 1500-19		130		1516							475	
15-0301-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 50mL 減菌済 500本 1503-01	62,000	68,000	1516	1516							475	
15-0302-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 100mL 減菌済 200本 1503-02	27,200	30,000	1516	1516							475	
15-0303-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 250mL 減菌済 200本 1503-03	37,200	40,800	1516	1516							475	
15-0304-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 500mL 減菌済 100本 1503-04	33,400	36,800	1516	1516							475	
15-0305-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 1L 減菌済 50本 1503-05	20,300	22,300	1516	1516							475	
15-0306-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 2L 減菌済 36本 1503-06	36,360	40,040	1516	1516							475	
15-0307-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 200mL 減菌済 200本入 1503-08	37,600	41,200	1516	1516							475	
15-0308-55	Jボトル丸型 細口 (ナチュラル) 300mL 減菌済 200本入 1503-09	47,200	52,000	1516	1516							475	
1-5065-22	温度記録カードリッジペン 赤 1本 990077	1,950	2,240	549	549								
1-5065-23	温度記録カードリッジペン 赤 1本 990088	1,950	2,240	549	549								
1-5065-24	温度記録カードリッジペン 赤 1本 9900N7	1,950	2,240	549	549								
1-5065-25	温度記録カードリッジペン 赤 1本 9900N8	1,950	2,240	549	549								
1-5074-01	標準ポンプヘッド L/S13 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5074-02	標準ポンプヘッド L/S14 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5074-03	標準ポンプヘッド L/S16 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5074-04	標準ポンプヘッド L/S17 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5074-05	標準ポンプヘッド L/S18 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5074-06	標準ポンプヘッド L/S15 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5074-07	標準ポンプヘッド L/S24 鉄	58,600	67,400	360	360								
1-5075-01	標準ポンプヘッド L/S13 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5075-02	標準ポンプヘッド L/S14 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5075-03	標準ポンプヘッド L/S16 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5075-04	標準ポンプヘッド L/S17 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5075-05	標準ポンプヘッド L/S18 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5075-06	標準ポンプヘッド L/S15 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5075-07	標準ポンプヘッド L/S24 ステンレス (SUS304)	83,800	95,000	360	360								
1-5078-01	マルチチャンネルポンプヘッド	195,400	224,000	360	360								
1-5078-02	マルチチャンネルポンプヘッド用チューブカートリッジ (小)	30,000	35,000	360	360								
1-5078-03	マルチチャンネルポンプヘッド用チューブカートリッジ (大)	30,000	35,000	360	360								
1-5079-04	ポンプヘッド連装用取付け金具 (標準ヘッド・イーザーロードヘッド用) ヘッド数2 1袋 (4本入)	12,400	14,400	360	360								
1-5088-21	スターラ付恒温槽 HTS-50NDSR	234,000	258,000	107	107								
15-1011-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 50mL 1本 1510-11	70	76	1516	1516							475	
15-1012-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 100mL 1本 1510-12	76	82	1516	1516							475	
15-1013-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 250mL 1本 1510-13	110	120	1516	1516							475	
15-1014-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 500mL 1本 1510-14	180	200	1516	1516							475	
15-1015-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 1L 1本 1510-15	220	240	1516	1516							475	
15-1016-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 2L 1本 1510-16	520	560	1516	1516							475	
15-1018-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 200mL 1本 1510-18	120	130	1516	1516							475	
15-1019-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 300mL 1本 1510-19	130	150	1516	1516							475	
15-1301-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 50mL 減菌済 500本 1513-01	66,000	75,000	1516	1516							475	
15-1302-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 100mL 減菌済 200本 1513-02	29,600	32,800	1516	1516							475	
15-1303-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 250mL 減菌済 200本 1513-03	39,600	43,600	1516	1516							475	
15-1304-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 500mL 減菌済 100本 1513-04	34,600	38,000	1516	1516							475	
15-1305-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 1L 減菌済 50本 1513-05	21,900	24,100	1516	1516							475	
15-1306-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 2L 減菌済 36本 1513-06	37,800	41,620	1516	1516							475	
15-1308-55	Jボトル丸型 広口 1513-09	49,600	54,400	1516	1516							475	
15-1309-55	Jボトル丸型 広口 (ナチュラル) 200mL 減菌済 200本 1513-08	42,400	46,800	1516	1516								
15-2011-55	Jボトル丸型 細口 透光 50mL 1本 1520-11	76	84	1516	1516							475	
15-2012-55	Jボトル丸型 細口 透光 100mL 1本 1520-12	82	90	1516	1516							475	
15-2013-55	Jボトル丸型 細口 透光 250mL 1本 1520-13	110	130	1516	1516							475	
15-2014-55	Jボトル丸型 細口 透光 500mL 1本 1520-14	190	210	1516	1516							475	
15-2015-55	Jボトル丸型 細口 透光 1L 1本 1520-15	250	270	1516	1516							475	
15-2016-55	Jボトル丸型 細口 透光 2L 1本 1520-16	550	590	1516	1516							475	
15-2301-55	Jボトル丸型 細口 透光 50mL 減菌済 500本 1523-01	74,000	82,000	1516	1516								
15-2302-55	Jボトル丸型 細口 透光 100mL 減菌済 200本 1523-02	32,000	35,200	1516	1516								
15-2303-55	Jボトル丸型 細口 透光 250mL 減菌済 200本 1523-03	39,600	43,600	1516	1516								
15-2304-55	Jボトル丸型 細口 透光 500mL 減菌済 100本 1523-04	36,000	39,600	1516	1516								
15-2305-55	Jボトル丸型 細口 透光 1L 減菌済 50本 1523-05	23,100	25,400	1516	1516								
15-2306-55	Jボトル丸型 細口 透光 2L 減菌済 36本 1523-06	38,520	42,410	1516	1516								
1-5298-02	ラコムテスター用オプション (校正液) pH6.86 480mLボトル ECBU686BT	3,600	3,720	566	566								
1-5298-04	ラコムテスター用オプション (校正液) pH9.18 480mLボトル ECBU918BT	3,600	3,720	566	566								
15-3011-55	Jボトル丸型 広口 透光 50mL 1本 1530-11	76	84	1516	1516							475	
15-3012-55	Jボトル丸型 広口 透光 100mL 1本 1530-12	82	92	1516	1516							475	
15-3013-55	Jボトル丸型 広口 透光 250mL 1本 1530-13	120	140	1516	1516							475	
15-3014-55	Jボトル丸型 広口 透光 500mL 1本 1530-14	200	220	1516	1516							475	
15-3015-55	Jボトル丸型 広口 透光 1L 1本 1530-15	270	300	1516	1516							475	
15-3016-55	Jボトル丸型 広口 透光 2L 1本 1530-16	580	620	1516	1516							475	
15-3301-55	Jボトル丸型 広口 透光 50mL 減菌済 500本 1533-01	74,000	82,000	1516	1516								
15-3302-55	Jボトル丸型 広口 透光 100mL 減菌済 200本 1533-02	32,000	35,200	1516	1516								
15-3303-55	Jボトル丸型 広口 透光 250mL 減菌済 200本 1533-03	42,400	46,800	1516	1516								
15-3304-55	Jボトル丸型 広口 透光 500mL 減菌済 100本 1533-04	37,000	40,800	1516	1516								
15-3305-55	Jボトル丸型 広口 透光 1L 減菌済 50本 1533-05	24,200	26,600	1516	1516								
15-3306-55	Jボトル丸型 広口 透光 2L 減菌済 36本 1533-06	42,480	46,730	1516	1516								
15-4001-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 100mL 1本 1540-01	82	88	1517	1517							476	
15-4002-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 250mL 1本 1540-02	120	130	1517	1517							476	
15-4003-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 500mL 1本 1540-03	200	220	1517	1517							476	
15-4004-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 1L 1本 1540-04	270	300	1517	1517							476	
1-5414-11	ラコムテスターハンディタイプpH計用 温度センサー PH5TEM01P	15,000	15,500	557	557								
15-4301-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 100mL 減菌済 200本 1543-01	32,000	35,200	1517	1517							476	
15-4302-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 250mL 減菌済 200本 1543-02	42,400	46,800	1517	1517							476	
15-4303-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 500mL 減菌済 100本 1543-03	37,000	40,800	1517	1517							476	
15-4304-55	Jボトル角型 細口 (ナチュラル) 1L 減菌済 50本 1543-04	24,300	26,700	1517	1517							476	
1-5444-21	酸素濃度計 センサー本体内蔵 MAXO2+A	160,000	173,000	619	619								
1-5444-22	酸素濃度計 センサー外付 MAXO2+AE	170,000	184,000	619	619								
15-5001-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 100mL 1本 1550-01	95	110	1517	1517							476	
15-5002-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 250mL 1本 1550-02	120	130	1517	1517							476	
15-5003-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 500mL 1本 1550-03	210	230	1517	1517							476	
15-5004-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 1L 1本 1550-04	270	290	1517	1517							476	
15-5301-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 100mL 減菌済 200本 1553-01	34,400	38,000	1517	1517							476	
15-5302-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 250mL 減菌済 200本 1553-02	44,800	49,200	1517	1517							476	
15-5303-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 500mL 減菌済 100本 1553-03	39,600	43,600	1517	1517							476	
15-5304-55	Jボトル角型 広口 (ナチュラル) 1L 減菌済 50本 1553-04	25,800	28,400	1517	1517							476	
1-5545-01	遠心瓶 (シーリングキャップ付き) PC製 250mL 1袋 (4本入) 3140-0250JP	20,610	20,620	1781	1781								
1-5589-02	遠心瓶 (シーリングキャップ付き) PPCO製 450mL 4本入 3141-0500JP	23,610	23,620	1781	1781								
1-5589-03	遠心瓶 (シーリングキャップ付き) PPCO製 1000mL 6本入 3141-1006	36,770	36,780	1781	1781								
15-6001-55	Jボトル角型 細口 透光 100mL 1本 1560-01	95	110	1517	1517							476	
15-6002-55	Jボトル角型 細口 透光 250mL 1本 1560-02	130	140	1517	1517							476	
15-6003-55	Jボトル角型 細口 透光 500mL 1本 1560-03	230	250	1517	1517							476	
15-6004-55	Jボトル角型 細口 透光 1L 1本 1560-04	280	310	1517	1517							476	
1-5688-11	サクションポンプ用フットスイッチ SPFS	12,000	13,000	386	386								
15-7001-55	Jボトル角型 広口 透光 100mL 1本 1570-01	94	110	1517	1517							476	
15-7002-55	J												

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ筋2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
I-6165-12	TPXビーカー 100mL(手なし)1個 3009-05		270	1721	1721								
I-6187-02	白磁注射筒 ロック先 2mL 00211002	2,100	2,470	1215	1215							457	
I-6187-03	白磁注射筒 ロック先 3mL 00211003	2,160	2,550	1215	1215								
I-6187-04	白磁注射筒 ロック先 5mL 00211004	2,650	3,100	1215	1215								
I-6187-06	白磁注射筒 ロック先 20mL 00211006	3,020	3,470	1215	1215								
I-6187-07	白磁注射筒 ロック先 30mL 00211007	3,680	4,240	1215	1215								
I-6187-08	白磁注射筒 ロック先 50mL 00211008	4,230	4,900	1215	1215								
I-6187-09	白磁注射筒 ロック先 100mL 00211009	7,480	8,160	1215	1215								
I-6187-12	白磁注射筒 ロック先 2mL 微量用 00211011	3,370	3,710	1215	1215								
I-6187-25	白磁注射筒 ロック先 10mL 中口 00211015	1,900	2,200	1215	1215								
I-6205-01	10度間重ボーメ度計 JC-9320	5,300	6,410	703	703								
I-6205-02	10度間重ボーメ度計 JC-9321	5,300	6,410	703	703								
I-6205-03	10度間重ボーメ度計 JC-9322	5,300	6,410	703	703								
I-6205-04	10度間重ボーメ度計 JC-9323	5,300	6,410	703	703								
I-6205-05	10度間重ボーメ度計 JC-9324	6,600	7,920	703	703								
I-6205-06	10度間重ボーメ度計 JC-9325	9,930	12,000	703	703								
I-6205-07	10度間重ボーメ度計 JC-9326	9,930	12,000	703	703								
I-6236-05	過式フローモニター用 電池ユニット	5,980	7,580	685	685								
I-6236-11	過式フローモニター(液体用) FLM2S-10PD0	102,000	123,880	685	685								
I-6236-12	過式フローモニター(液体用) FLM20-10PD0	102,000	123,880	685	685								
I-6236-13	過式フローモニター(液体用) FLM21-10PD0	109,000	131,720	685	685								
I-6236-14	過式フローモニター(液体用) FLM22-10PD0	133,000	138,120	685	685								
I-6237-11	過式フローモニター(気体用) FLM3S-10PD0	116,000	120,000	685	685								
I-6237-12	過式フローモニター(気体用) FLM30-10PD0	116,000	120,000	685	685								
I-6237-13	過式フローモニター(気体用) FLM31-10PD0	126,000	130,260	685	685								
I-6237-14	過式フローモニター(気体用) FLM32-10PD0	142,000	147,070	685	685								
I-6400-02	標準比重計 大型 No.1	7,250	8,750	702	702								
I-6400-03	標準比重計 大型 No.2	5,880	7,110	702	702								
I-6400-04	標準比重計 大型 No.3	5,880	7,110	702	702								
I-6400-05	標準比重計 大型 No.4	5,880	7,110	702	702								
I-6400-06	標準比重計 大型 No.5	7,250	8,750	702	702								
I-6400-07	標準比重計 大型 No.6	11,400	13,700	702	702								
I-6432-11	水分計用デイスホ試料皿 1袋(100枚入) AX-MX-31	8,000	15,000	709	709								
I-6486-01	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 115mL 0.2um 12個入 524-0020JP	12,650	12,660	1250	1250								
I-6486-05	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.2um 12個入 568-0020	22,950	22,960	1250	1250								
I-6486-06	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.45um 12個入 168-0045	22,950	22,960	1250	1250								
I-6486-07	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.2um 12個入 566-0020	32,130	32,140	1250	1250								
I-6486-08	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.45um 12個入 166-0045	34,070	34,080	1250	1250								
I-6486-09	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.2um 12個入 567-0020	43,050	43,060	1250	1250								
I-6486-12	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.1um 12個入 568-0010	22,950	22,960	1250	1250								
I-6486-13	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.1um 12個入 566-0010	32,130	32,140	1250	1250								
I-6487-02	フッ素加工活栓付角形瓶 20L DS2327-0050	46,910	46,920	1552	1552								
I-6537-01-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ1.6×L50	15,500	15,690	502	502								
I-6537-02-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ1.6×L100	15,500	15,690	502	502								
I-6537-03-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ1.6×L150	15,900	16,110	502	502								
I-6537-04-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ1.6×L200	15,900	16,110	502	502								
I-6537-05-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ1.6×L300	16,200	16,430	502	502								
I-6537-06-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ3.2×L50	15,700	15,890	502	502								
I-6537-07-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ3.2×L100	15,700	15,890	502	502								
I-6537-08-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ3.2×L150	16,100	16,310	502	502								
I-6537-09-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ3.2×L200	16,100	16,310	502	502								
I-6537-10-20	K熱電対(シース型) 校正証明書付 TK φ3.2×L300	16,400	16,620	502	502								
I-6540-11-20	デジタル温度調節器 0～999℃ K熱電対×1 校正証明書付 TR-KNK	57,500	61,100	489	489								
I-6540-12-20	デジタル温度調節器 0～999℃ K熱電対×2 校正証明書付 TR-KN-TK	76,400	81,900	489	489								
I-6886-01	アイビス(R) マイクロテストチューブ 0.6mL 1箱(1000本入) IN330-106-C	5,140	5,380	1105	1105								
I-690-03	ステンレス製スコップ(ステンレススコップ) 250mL 8837	5,900	6,000	1845	1845								
I-6938-22	ラコムテスターpH用pH電極(BNCコネクタタイプ) ガラス EC0820131	40,400	41,700	557	557								
I-6941-11	濁度計用 校正液セット TN100CALKT	68,500	70,600	594	594								
I-6941-21	濁度計 本体 TN100IR	202,000	209,000	594	594								
I-6941-22	濁度計用 交換用サンプルバイアル 1袋(4個入) ECTN100CUVKIT	15,800	16,300	594	594								
I-6942-11	ラコムテスターハンディタイプpH計用pH電極 ECF07352901B	28,000	28,900	557	557								
17-2000-10-55	PETスクリューバイアル10mL 褐色 JST-R/A 10 50本 1720-0010	3,000	3,300	1554	1554							480	
17-2000-15-55	PETスクリューバイアル15mL 褐色 JST-R/A 15 50本 1720-0015	3,500	3,900	1554	1554							480	
17-2000-20-55	PETスクリューバイアル20mL 褐色 JST-R/A 20 50本 1720-0020	3,600	4,000	1554	1554							480	
17-2000-30-55	PETスクリューバイアル30mL 褐色 JST-R/A 30 50本 1720-0030	4,200	4,600	1554	1554							480	
17-2000-50-55	PETスクリューバイアル50mL 褐色 JST-R/A 50 50本 1720-0050	5,300	5,900	1554	1554							480	
17-2000-60-55	PETスクリューバイアル60mL 褐色 JST-R/A 60 50本 1720-0060	6,000	6,600	1554	1554							480	
17-2001-00-55	PETスクリューバイアル100mL 褐色 JST-R/A 100 50本 1720-0100	11,350	12,500	1554	1554							480	
I-7347-03	強化瓶 2L (PPCO製) 2個入 2126-2000JP	17,450	17,460	1511	1511								
I-7347-04	強化瓶 4L (PPCO製) 2126-4000JP	13,370	13,380	1511	1511								
I-7348-01	遠心瓶 250mL 1袋(4本入) 3120-0250JP	8,910	8,920	1781	1781								
I-7348-04	遠心瓶 1000mL 1袋(4本入) 3120-1010	9,990	20,000	1781	1781								
I-7350-06	ボルトトップフィルター 500mL 0.45 μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 295-3345	18,670	18,680	1251	1251								
I-7350-08	ボルトトップフィルター 500mL 0.45 μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 295-4545	18,670	18,680	1251	1251								
I-7350-09	ボルトトップフィルター 1000mL 0.2 μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 597-3320	29,990	30,000	1251	1251								
I-7350-10	ボルトトップフィルター 1000mL 0.2 μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 597-4520	29,990	30,000	1251	1251								
I-7359-01	残留塩素試験紙 アクアチェック3(100枚×6本入)	21,000	31,200	584	584	395							
I-7359-02	残留塩素試験紙 アクアチェックHC(100枚×6本入)	25,200	28,800	584	584	395							
I-7359-03	残留塩素試験紙 アクアチェックLC(100枚×6本入)	25,200	28,700	584	584	395							
I-7359-04	残留塩素試験紙 1箱(100枚×6本入) 7777777C	25,200	28,700	584	584	395							
I-7366-03	マイクロウェルプレート(96穴) マキシソープ ブラック 1箱(10枚×8袋入) 437111	54,930	54,940	1126	1126								
I-7366-04	マイクロウェルプレート(96穴) マキシソープ ホワイト 1箱(5枚×12袋入) 437796	41,110	41,120	1126	1126								
I-7402-01	ペット広口瓶 100mL No.100	180	200	1556	1556								
I-7402-02	ペット広口瓶 250mL No.250	210	230	1556	1556								
I-7402-31	ペット広口瓶 No. 100(減菌済み)	350	370	1556	1556								
I-7402-32	ペット広口瓶 No. 250(減菌済み)	410	430	1556	1556								
I-7554-11	ドライブロックバス用アルミブロック 0.5mLマイクロチューブ 49本用	21,300	25,700	133	133								
I-7554-12	ドライブロックバス用アルミブロック 1.5mLマイクロチューブ 36本用	21,700	26,200	133	133								
I-7554-13	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管12mm 36本用	22,000	26,500	133	133								
I-7554-14	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管15mm 25本用	22,200	26,800	133	133								
I-7554-15	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管16.5mm 25本用	22,400	27,000	133	133								
I-7554-16	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管18mm 20本用	22,700	27,400	133	133								
I-7554-17	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管21mm 12本用	22,900	27,600	133	133								
I-7554-18	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管24mm 12本用	23,000	27,700	133	133								
I-7554-19	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管25mm 12本用	23,200	28,000	133	133								
I-7554-20	ドライブロックバス用アルミブロック 試験管30mm 8本用	23,400	28,200	133	133								
I-7554-21	ドライブロックバス用アルミブロック 5mLチューブ 25本用	21,800	26,700	133	133								
I-7568-11	PFABボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 20mL ACPFA20-W	7,000	7,700	1543	1543				95				
I-7568-12	PFABボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 100mL ACPFA100-W	10,500	11,300	1543	1543					95			
I-762-01	コーニークウンターペン 155×19×19mm 3133 Counter-Pen	8,600	9,750	1392	1392								
I-7633-01	サイレントラボカート 2段	70,000	77,000	1046	1046								
I-7633-02	サイレントラボカート 3段	84,500	93,000	1046	1046								
I-7649-01	穴付き赤ゴム栓 1個入 8号	105	115	1802	1802								
I-7649-02	穴付き赤ゴム栓 1個入 9号	130	145	1802	1802								
I-7649-03	穴付き赤ゴム栓 1個入 10号	155	170	1802	1802								
I-7649													

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ前2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
1-7907-03	オーケリッジ遠心管 50mL φ28.8×104mm 1袋(2本入) 3114-0050	18,850	18,860	1780	1780								
1-7927-11	記録用紙 BKM-4044X 1箱(12冊入) BKM-4044X(記録用紙)	7,600	8,070			264							
1-7927-12	記録用紙血液保存冷凍専用 BKM-0620X 1箱(12冊入) BKM-0620X(記録用紙)	7,600	8,070			264							
1-8277-01	フッ素樹脂被膜温度計 0～50℃ アルコール JC-2211	1,850	2,160	516	516								
1-8277-02	フッ素樹脂被膜温度計 0～100℃ アルコール JC-2216	1,850	2,160	516	516								
1-8277-03	フッ素樹脂被膜温度計 0～150℃ アルコール JC-2218	2,100	2,520	516	516								
1-8277-04	フッ素樹脂被膜温度計 0～200℃ アルコール JC-2219	2,250	2,700	516	516								
1-8277-05	フッ素樹脂被膜温度計 -20～+50℃ アルコール JC-2212	2,150	3,600	516	516								
1-8277-06	フッ素樹脂被膜温度計 -30～+50℃ アルコール JC-2213	2,350	3,850	516	516								
1-8277-07	フッ素樹脂被膜温度計 -20～+100℃ アルコール JC-2217	2,150	3,500	516	516								
1-8407-12	共通適合三角フラスコ O3022952	4,100	4,200	1668	1668								
1-8425-07	セルカルチャープレート 白色マルチウェルプレート・平底フタ付き 96ウェル 1袋5枚入 353296	41,310	41,400	1078	1078								
1-8491-04	セバブルフラスコ 丸形(DURAN(R)) 10000mL 243958604	107,500	109,800	1683	1683								
1-8495-02	フラスコ用クランプ O6246015	21,600	22,000	1683	1683								
1-8778-02	分析フィルターユニット 150mL 0.45μm 12個入 130-4045JP	20,710	20,720	1251	1251								
1-8849-19	三角フラスコ 広口 300mL 212263903	2,500	2,600	1669	1669								
1-8850-09	トールピーカー 2000mL 211166308	5,600	5,700	1715	1715								
1-9100-11	流し台 (電気温水器内蔵) 1200×750×800(930)mm DWA-1275YT	684,000	719,000					138					
1-9100-12	流し台 (電気温水器内蔵) 1500×750×800(930)mm DWA-1575YT	732,000	769,000					138					
1-9100-13	流し台 (電気温水器内蔵) 1800×750×800(930)mm DWA-1875YT	783,000	823,000					138					
1-9101-11	流し台 (拡張タイプ) 1200×750×800(930)mm DWA-1275V	425,000	532,000	840	840			138					
1-9101-12	流し台 (拡張タイプ) 1500×750×800(930)mm DWA-1575V	469,000	582,000	840	840			138					
1-9101-13	流し台 (拡張タイプ) 1800×750×800(930)mm DWA-1875V	516,000	635,000	840	840			138					
1-9129-03	水位センサー(フロート式) HL-S1A	2,730	4,100	690	690								
1-914-11	ホットプレート HP-4530N	145,000	170,000	126	126								
1-915-11	ラコムエース (デジタル恒温器平型) 97×342×231mm HT-100N	135,000	149,000	77	77								
1-916-11	ラコムエース (デジタル恒温器平型) 105×142×320mm HT-900N	123,000	141,000	77	77								
1-9333-09	導電PTFEチューブ #289388 XL004-182742	37,000	38,900	1869	1869								
1-9480-01	石炭ピーカー 50mL 4501-001	12,800	14,500	1718	1718								
1-9480-02	石炭ピーカー 100mL 4501-002	13,800	16,500	1718	1718								
1-9480-03	石炭ピーカー 200mL 4501-003	16,800	19,800	1718	1718								
1-9480-04	石炭ピーカー 300mL 4501-004	21,800	28,000	1718	1718								
1-9480-05	石炭ピーカー 500mL 4501-005	31,800	35,000	1718	1718								
1-9480-06	石炭ピーカー 1000mL 4501-006	90,000	108,000	1718	1718								
1-9480-07	石炭ピーカー 2000mL 4501-007	135,000	150,000	1718	1718								
1-9561-01	セーフティボトルキヤリア 6505-0010JP	21,630	21,640	1000	1000								
1-9563-02	クワイオボックス 1～2mL×81本 1箱(4個入) 5026-0908JP	10,610	10,620	1142	1142								
1-9572-02	96ディープウェルプレート 滅菌済 1.3mL 1箱(5枚×10袋入) 260251	47,130	47,140	1128	1128								
1-9572-03	96ディープウェルプレート 未滅菌 2.0mL 1ケース(5個×12包入) 278752	63,750	63,760	1128	1128								
1-9572-04	96ディープウェルプレート 滅菌済 2.0mL 1ケース(1個×60包入) 278743	65,390	65,400	1128	1128								
1-9630-01	PETスクリューバイアル 10mL JST-R/N10 50本 1710-0010	2,800	3,100	1554	1554							480	
1-9630-02	PETスクリューバイアル 15mL JST-R/N15 50本 1710-0015	2,900	3,200	1554	1554							480	
1-9630-03	PETスクリューバイアル 20mL JST-R/N20 50本 1710-0020	3,000	3,300	1554	1554							480	
1-9630-04	PETスクリューバイアル 30mL JST-R/N30 50本 1710-0030	3,500	3,900	1554	1554							480	
1-9630-05	PETスクリューバイアル 50mL JST-R/N50 50本 1710-0050	4,700	5,200	1554	1554							480	
1-9630-16	PETスクリューバイアル 60mL JST-R/N60 50本 1710-0060	5,100	5,600	1554	1554							480	
1-9630-17	PETスクリューバイアル 100mL JST-R/N100 50本 1710-0100	9,500	10,500	1554	1554							480	
1-9682-01	金風箱テープ E13CE1020	4,010	5,750	2015	2015								
1-9682-02	金風箱テープ E13CE2020	7,310	10,500	2015	2015								
1-9682-03	金風箱テープ E13CE2520	9,860	14,200	2015	2015								
1-9682-04	金風箱テープ E13CE3020	11,800	16,900	2015	2015								
1-9742-01	クリーナー CV-G95KNL CV-G95KNL	45,000	51,700	2173	2173								
1-9742-02	クリーナー CV-G95K CV-G95K	35,000	40,800	2173	2173								
1-9788-01	角型ムツフ 平ネジ	480	570	1824	1824								
1-983-01	グッドホーイ 100mL SCC 褐色 (純水洗浄処理済み) 1袋(5本入)	1,750	1,850	2526	2526								
1-983-02	グッドホーイ 250mL SCC 褐色 (純水洗浄処理済み) 1袋(5本入)	2,050	2,150	2526	2526								
1-983-03	グッドホーイ 500mL SCC 褐色 (純水洗浄処理済み) 1袋(2本入)	1,200	1,250	2526	2526								
1-983-04	グッドホーイ 1000mL SCC 褐色 (純水洗浄処理済み)	850	900	2526	2526								
1-983-05	グッドホーイ 2000mL SCC 褐色 (純水洗浄処理済み)	1,750	1,850	2526	2526								
1-9960-01	エコミ-攪拌羽根 固定2枚 428	3,800	3,900	211	211								
1-9963-02	ハンドディスプレイ 500mL 分注容量25mL 1476	1,500	1,530	1204	1204								
1-9965-01	逆流止めバルブ 418	1,030	1,100	1902	1902								
2-1199-11	薬用冷蔵ショーケース IM-552	595,000	711,000	177	177								
2-1199-12	薬用冷蔵ショーケース IM-1198	996,000	1,199,000	177	177								
2-1199-13	薬用冷蔵ショーケース IM-552-RA	706,000	809,000	177	177								
2-1199-14	冷蔵ショーケース IM-1198-RA	1,087,000	1,357,000	177	177								
2-1199-15	薬用冷蔵ショーケース IM-552S	617,000	794,000	177	177								
2-1691-01	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 0.2～2μL cv10.00% 4641010N	51,410	51,420	1155	1155	879							
2-1691-02	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 0.5～5μL cv5.00% 4641020N	51,410	51,420	1155	1155	879							
2-1691-03	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 1～10μL cv2.00% 4641030N	51,410	51,420	1155	1155	879							
2-1691-04	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 1～10μL cv3.00% 4641040N	51,410	51,420	1155	1155	879							
2-1691-05	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 2～20μL cv2.50% 4641060N	45,190	45,200	1155	1155	879							
2-1691-06	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 10～100μL cv1.00% 4641070N	45,190	45,200	1155	1155	879							
2-1691-07	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 20～200μL cv0.70% 4641080N	45,190	45,200	1155	1155	879							
2-1691-08	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 30～300μL cv0.60% 4641090N	45,190	45,200	1155	1155	879							
2-1691-09	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 100～1000μL cv0.80% 4641100N	45,190	45,200	1155	1155	879							
2-1691-10	フィンビペットF1(シングルチャンネル) 0.5～5mL cv0.80% 4641110N	51,410	51,420	1155	1155	879							
2-1691-12	フィンビペットF1 5～50μL cv2.50% 4641140N	45,190	45,200	1155	1155	879							
2-1818-01	粒状活性炭(1Lポリ容器入) 液相用GW10/32	5,670	8,000	1319	1319								
2-304-01	マグネットホルダ台 MB-PB	4,430	4,650	750	750								
2-304-02	マグネットホルダ台 MB-PR	7,850	8,250	750	750								
2-304-03	マグネットホルダ台 MB-PRW	17,300	18,200	750	750								
2-304-04	マグネットホルダ台 MB-PL	13,400	14,100	750	750								
2-304-05	マグネットホルダ台 MB-PG	15,700	16,430	750	750								
2-304-06	マグネットホルダ台 MB-PH	15,700	16,430	750	750								
2-304-07	マグネットホルダ台 MB-PM	5,980	6,280	750	750								
2-304-08	マグネットホルダ台 MB-PS	5,070	5,320	750	750								
2-304-09	マグネットホルダ台 MB-0404	8,900	9,350	750	750								
2-3139-01	ヒスタミン検査ODSキット ヒスタミンDDS	204,000	243,000				100						
2-314-02	フッ素コーティングスプーン 150mm	1,990	2,170	1835	1835								
2-314-04	フッ素コーティングスプーン 180mm	2,270	2,500	1835	1835								
2-314-05	フッ素コーティングスプーン 210mm	2,710	2,970	1835	1835								
2-314-06	フッ素コーティングスプーン 240mm	3,340	3,630	1835	1835								
2-314-07	フッ素コーティングスプーン 300mm	3,940	4,280	1835	1835								
2-315-02	フッ素コーティングスプーン 150mm ヘラ付き匙	1,990	2,160	1835	1835								
2-315-04	フッ素コーティングスプーン 180mm ヘラ付き匙	2,270	2,490	1835	1835								
2-315-05	フッ素コーティングスプーン 210mm ヘラ付き匙	2,710	2,940	1835	1835								
2-315-06	フッ素コーティングスプーン 240mm ヘラ付き匙	3,330	3,610	1835	1835								
2-315-07	フッ素コーティングスプーン 300mm ヘラ付き匙	4,080	4,420	1835	1835								
2-337-01	フッ素コーティングマイクロスバーテル 180平	2,120	2,330	1837	1837								
2-337-02	フッ素コーティングマイクロスバーテル 180細	2,130	2,340	1837	1837								
2-337-03	フッ素コーティングマイクロスバーテル 210細	2,500	2,730	1837	1837								
2-337-05	フッ素コーティングマイクロスバーテル 180太	2,270	2,470	1837	1837								
2-337-06	フッ素コーティングマイクロスバーテル 150細	1,740	1,910	1837	1837								
2-339-11	フッ素コーティングアルミバット 1号 309×373×43mm	10,700	11,600	1652	1652				</				

2025年7月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
2-384-03	ナフロン(R)PFAチューブ 2×4 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA		8,510	8,790	1868	1868							
2-384-04	ナフロン(R)PFAチューブ 3×4 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	4,750	5,000	1868	1868								
2-384-05	ナフロン(R)PFAチューブ 3×5 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	11,500	12,100	1868	1868								
2-384-06	ナフロン(R)PFAチューブ 4×5 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	6,190	6,470	1868	1868								
2-384-07	ナフロン(R)PFAチューブ 4×6 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	13,400	14,400	1868	1868								
2-384-08	ナフロン(R)PFAチューブ 5×6 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	7,680	7,930	1868	1868								
2-384-09	ナフロン(R)PFAチューブ 5×7 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	15,900	16,700	1868	1868								
2-384-10	ナフロン(R)PFAチューブ 6×8 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	20,500	21,200	1868	1868								
2-384-11	ナフロン(R)PFAチューブ 7×8 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	10,800	11,200	1868	1868								
2-384-12	ナフロン(R)PFAチューブ 8×10 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	25,400	26,200	1868	1868								
2-384-13	ナフロン(R)PFAチューブ 9×10 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	12,500	12,900	1868	1868								
2-384-14	ナフロン(R)PFAチューブ 10×12 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	27,500	28,400	1868	1868								
2-384-15	ナフロン(R)PFAチューブ 11×12 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	15,900	16,400	1868	1868								
2-384-16	ナフロン(R)PFAチューブ 11×13 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	31,700	32,700	1868	1868								
2-384-17	ナフロン(R)PFAチューブ 12×14 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	34,500	35,600	1868	1868								
2-384-18	ナフロン(R)PFAチューブ 16×19 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	70,500	72,700	1868	1868								
2-384-19	ナフロン(R)PFAチューブ 22×25 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	93,300	96,200	1868	1868								
2-384-20	ナフロン(R)PFAチューブ 12×15 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	56,000	57,700	1868	1868								
2-384-21	ナフロン(R)PFAチューブ 13×15 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	36,700	37,900	1868	1868								
2-384-22	ナフロン(R)PFAチューブ 13×16 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	57,400	59,200	1868	1868								
2-384-23	ナフロン(R)PFAチューブ 14×16 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	40,200	41,500	1868	1868								
2-384-24	ナフロン(R)PFAチューブ 15×17 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	48,800	50,300	1868	1868								
2-384-25	ナフロン(R)PFAチューブ 15×18 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	70,500	72,700	1868	1868								
2-384-26	ナフロン(R)PFAチューブ 16×18 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	47,500	49,000	1868	1868								
2-384-27	ナフロン(R)PFAチューブ 17×19 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	54,500	56,200	1868	1868								
2-384-28	ナフロン(R)PFAチューブ 18×21 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	91,800	94,600	1868	1868								
2-384-29	ナフロン(R)PFAチューブ 20×22 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	57,400	59,200	1868	1868								
2-390-01	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 1.59×3.17mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	13,000	13,400	1868	1868								
2-390-02	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 3.17×6.35mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	37,500	38,700	1868	1868								
2-390-03	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 3.96×6.35mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	27,500	28,400	1868	1868								
2-390-04	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 4.35×6.35mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	28,400	29,300	1868	1868								
2-390-05	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 6.35×9.52mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	54,400	56,100	1868	1868								
2-390-06	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 7.52×9.52mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	33,200	34,300	1868	1868								
2-390-07	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 9.52×12.7mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	55,700	57,400	1868	1868								
2-390-08	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 10.7×12.7mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	45,900	47,300	1868	1868								
2-390-09	ナフロン(R)PFAチューブ(インチサイズ) 15.88×19.05mm 1巻(10m)	TOMBO No.9003-PFA	112,000	116,000	1868	1868								
2-4084-01	DNA抽出試薬 (デンプンの多い種子・農産物・加工品用) DS-0001N		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-02	DNA抽出試薬 (ポリフェノールの多い植物組織用) DS-0002N		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-03	DNA抽出試薬 (粘性物質・ポリフェノールが多いバラ科植物葉用) DS-0003N		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-04	DNA抽出試薬 (粘性物質の多い農産物用) DS-0004		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-05	DNA抽出試薬 (脂質の多い植物種子用) DS-0006		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-06	DNA抽出試薬 (加工食品用) DS-0007		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-07	DNA抽出試薬 (木材や乾燥した植物組織用) DS-0009		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-08	DNA抽出試薬 (魚類体表粘膜・組織用) DS-0005		20,000	25,000	1491	1491								
2-4084-09	DNA抽出試薬 (土壌・活性汚泥等の環境材料用) DS-0008		20,000	25,000	1491	1491								
2-4119-01	クールラック 1.5mLチューブ用		16,500	19,800	1140	1140								
2-4119-02	クールラック 1.5/2mLチューブ兼用		16,500	19,800	1140	1140								
2-4119-03	クールラック PCRチューブ用		19,100	23,200	1140	1140								
2-4119-04	クールラック 5mLチューブ用		16,500	19,800	1140	1140								
2-4119-05	クールラック 15mL遠沈管用		22,000	26,500	1140	1140								
2-4119-06	クールラック 50mL遠沈管用		22,000	26,500	1140	1140								
2-4268-01	昆虫用ピンセット 先端 HWC11610		4,000	4,800	1402	1402								
2-4268-02	昆虫用ピンセット 先端 HWC11810		4,200	5,300	1402	1402								
2-4501-01	セルスクレーパー (12×240mm) 1袋(1本×10袋入) 99002-i		5,350	5,670	1076	1076								
2-4501-02	セルスクレーパー (20×300mm) 1袋(1本×10袋入) 99003-i		6,000	6,360	1076	1076								
2-4501-03	セルスクレーパー (25×380mm) 1袋(1本×10袋入) 99004-i		9,750	10,400	1076	1076								
2-4576-01	アイビス(R)PCRチューブ フラット型キャップ 0.2mL 1袋(1000本入) IPCR-02-C		8,380	8,840	1099	1099								
2-4576-02	アイビス(R)PCRチューブ ドーム型キャップ 0.2mL 1袋(1000本入) IPCR-02D-C		8,380	8,840	1099	1099								
2-4576-03	アイビス(R)PCRチューブ フラット型キャップ 0.5mL 1袋(1000本入) IPCR-05-C		8,640	9,090	1099	1099								
2-4579-01	アイビス(R)ミニスーバーチューブ 2mL 500本入り IMCT-200C		2,620	2,790	1105	1105								
2-468-11	架型沈澱管 (Nalgeneオーグリッド) PC製 10mL (シーリングキャップ付き) 1袋(10本入) 3138-0010		21,130	21,140	1779	1779								
2-468-13	架型沈澱管 (Nalgeneオーグリッド) PC製 30mL (シーリングキャップ付き) 1袋(10本入) 3138-0030		34,070	34,080	1779	1779								
2-469-01	オーグリッド沈澱管 (Nalgeneオーグリッド) PPCO製 10mL 1袋(10本入) 3119-0010		12,530	12,540	1779	1779								
2-469-14	架型沈澱管 (Nalgeneオーグリッド) PPCO製 42mL (シーリングキャップ付き) 1袋(10本入) 3139-0050		36,450	36,460	1779	1779								
2-475-26	ヘルマ石炭セル 蛍光用スタンダード 101-10-40		40,700	41,100	1329	1329								
2-4754-02	ノンワイヤラック 16mm用×30本 18514-0016		5,000	5,440	1787	1787								
2-4754-04	ノンワイヤラック 25mm用×12本 18514-0025		5,300	5,760	1787	1787								
2-5076-01	標準規格瓶 丸型細口(透光) 100mL 1本 1031-01		110	120	1519	1519							477	
2-5076-01-77	細口丸型透光瓶(茶) SCC 100mL SCC 5個/袋×2袋入		3,800	4,000	2524	2524								
2-5076-02	標準規格瓶 丸型細口(透光) 250mL 1本 1031-02		120	140	1519	1519							477	
2-5076-02-77	細口丸型透光瓶(茶) SCC 250mL SCC 5個/袋×2袋入		3,850	4,050	2524	2524								
2-5076-03	標準規格瓶 丸型細口(透光) 500mL 1本 1031-23		210	230	1519	1519							477	
2-5076-03-77	細口丸型透光瓶(茶) SCC 500mL SCC 2個/袋×5袋入		5,600	5,900	2524	2524								
2-5076-04	標準規格瓶 丸型細口(透光) 1L 1本 1031-24		280	310	1519	1519							477	
2-5076-04-77	細口丸型透光瓶(茶) SCC 1000mL SCC 1個/袋×5袋入		4,100	4,300	2524	2524								
2-5076-05	標準規格瓶 丸型細口(透光) 2L 1本 1031-05		550	600	1519	1519							477	
2-5076-05-77	細口丸型透光瓶SCC(茶)2L 1パック(1個/袋×1袋入)		1,570	1,610	2524	2524								
2-5076-06	標準規格瓶 丸型細口(透光) 3L 1本 1031-06		810	870	1519	1519							477	
2-5076-06-77	細口丸型透光瓶SCC(茶)3L 1パック(1個/袋×1袋入)		2,100	2,160	2524	2524								
2-5076-07	標準規格瓶 丸型細口(透光) 5L 1本 1031-07		1,270	1,360	1519	1519							477	
2-5076-07-77	細口丸型透光瓶SCC(茶)5L 1パック(1個/袋×1袋入)		2,980	3,070	2524	2524								
2-5076-08	標準規格瓶 丸型細口(透光) 10L 1本 1031-08		1,820	1,950	1519	1519							477	
2-5076-08-77	細口丸型透光瓶SCC(茶)10L 1パック(1個/袋×1袋入)		6,190	6,290	2524	2524								
2-5077-01	標準規格瓶 丸型広口(透光) 100mL 1本 1032-01		110	120	1519	1519							477	
2-5077-01-77	広口丸型透光瓶(茶) SCC 100mL SCC 5個/袋×2袋入		3,900	4,100	2524	2524								
2-5077-02	標準規格瓶 丸型広口(透光) 250mL 1本 1032-02		140	160	1519	1519							477	
2-5077-02-77	広口丸型透光瓶(茶) SCC 250mL SCC 5個/袋×2袋入		4,200	4,400	2524	2524								
2-5077-03	標準規格瓶 丸型広口(透光) 500mL 1本 1032-23		230	260	1519	1519							477	
2-5077-03-77	広口丸型透光瓶(茶) SCC 500mL SCC 2個/袋×5袋入		5,900	6,200	2524	2524								
2-5077-04	標準規格瓶 丸型広口(透光) 1L 1本 1032-24		290	320	1519	1519							477	
2-5077-04-77	広口丸型透光瓶(茶) SCC 1000mL SCC 1個/袋×5袋入		4,200	4,400	2524	2524								
2-5077-05	標準規格瓶 丸型広口(透光) 2L 1本 1032-05		580	630	1519	1519							477	
2-5077-05-77	広口丸型透光瓶SCC(茶)2L 1パック(1個/袋×1袋入)		1,550	1,600	2524	2524								
2-5077-06	標準規格瓶 丸型広口(透光) 3L 1本 1032-06		810	880	1519	1519							477	
2-5077-06-77	広口丸型透光瓶SCC(茶)3L 1パック(1個/袋×1袋入)		1,950	2,020	2524	2524								
2-5077-07	標準規格瓶 丸型広口(透光) 5L 1本 10													

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サイズアスト 2025 頁	サイズ2024 頁	サイズ2024 2024 頁	数量2024 頁	サイズ2024 2025 頁	サイズ2024 2021 頁	サイズ2024 2025 頁	サイズ2024 2021 頁	サイズ2024 2025 頁	サイズ2024 2021 頁	サイズ2024 2025 頁	サイズ2024 2021 頁	サイズ2024 2025 頁
2-5479-13	4.5ml クライオチューブ(スターフット/アウトターキャップ) 92 × φ 12.5 300本 337516	29,890	29,900	1116	1116												
2-5480-01	フリーズボックス 147 × 147 × 77mm 1箱 (20個入) IB-04100	28,970	28,980	1147	1147												
2-5480-07	フリーズボックス 147 × 79 × 52mm 1箱 (20個入) IB-02050	20,610	20,620	1147	1147												
2-5480-08	フリーズボックス 147 × 147 × 97mm 1箱 (20個入) IB-05100	32,850	32,860	1147	1147												
2-5480-09	フリーズボックス 147 × 147 × 125mm 1箱 (10個入) IB-15025	23,970	23,980	1147	1147												
2-5480-10	フリーズボックス 78 × 78 × 53mm 1箱 (20個入) IB-02025	16,530	16,540	1147	1147												
2-5632-01	コントロール注射筒 3mL 00300341	10,500	11,000	1215	1215												
2-5632-02	コントロール注射筒 5mL 00300441	11,500	12,000	1215	1215												
2-5632-03	コントロール注射筒 10mL 00300541	11,800	12,200	1215	1215												
2-5632-04	コントロール注射筒 20mL 00300641	13,500	13,900	1215	1215												
2-5635-01	注射針 皮下 1/2 12本人用 01036293	2,300	2,760	1215	1215												
2-5635-02	注射針 静脈中 12本人用 01036297	2,300	2,760	1215	1215												
2-5636-02	白硬注射筒 ガラス先 2mL 00200214	2,180	2,680	1214	1214												
2-5636-03	白硬注射筒 ガラス先 3mL 00200314	1,490	1,850	1214	1214												
2-5636-04	白硬注射筒 ガラス先 5mL 00200414	1,760	2,150	1214	1214												
2-5636-06	白硬注射筒 ガラス先 20mL 00200614	2,610	3,070	1214	1214												
2-5636-07	白硬注射筒 ガラス先 30mL 00200714	3,330	3,910	1214	1214												
2-5636-08	白硬注射筒 ガラス先 50mL 00200814	3,720	4,380	1214	1214												
2-5636-09	白硬注射筒 ガラス先 100mL 00200914	7,030	7,710	1214	1214												
2-5636-25	白硬注射筒 ガラス先 10mL 中口 00200524	1,550	1,830	1214	1214												
2-5637-01	白硬注射筒 洗綿先 30mL 00200724	4,480	5,060	1214	1214												
2-5637-02	白硬注射筒 洗綿先 50mL 00200824	4,820	5,480	1214	1214												
2-5637-03	白硬注射筒 洗綿先 100mL 00200924	8,130	8,810	1214	1214												
2-5764-01	コニコカウンター φ 14 × 160mm CC-1	11,800	12,800	1392	1392		899		62								
2-5963-02	エタノール(99.5) エチルアルコール(99.5) 特級 3L 30037	11,500	11,900	1496	1496											594	
2-5963-03	塩化カリウム(特級) 500g 1434	1,500	1,700	1496	1496											594	
2-5963-05	リン酸二水素ナトリウム(無水・一級) 500g 5071	1,700	2,100	1496	1496											594	
2-5963-07	リン酸二水素カリウム(特級) 500g 5026	2,000	2,100	1496	1496											594	
2-5963-12	フェノールフタレイン溶液(1%(満定用) 100mL 03267	1,500	1,600	1496	1496											594	
2-5963-24	塩化ナトリウム(特級) 500g 07001	1,100	1,200	1496	1496											594	
2-5963-26	1mol/L(1N)水酸化ナトリウム溶液 500mL 06699	900	1,100	1496	1496											594	
2-5963-28	試薬 N/2 (0.5mol/L) 水酸化ナトリウム溶液 6702	900	1,100	1496	1496											594	
2-5963-29	試薬 N/5 (0.2mol/L) 水酸化ナトリウム溶液 6701	900	1,100	1496	1496											594	
2-5963-30	試薬 N/10 (0.1mol/L) 水酸化ナトリウム溶液 6700	900	1,100	1496	1496											594	
2-6312-01	ステンレス製鏡 KAGAN 357 × 457 × 8.5mm LKSF-3545	43,300	46,800						125								
2-6312-02	ステンレス製鏡 KAGAN 460 × 610 × 8.5mm LKSF-4560	52,700	57,000						125								
2-6312-03	ステンレス製鏡 KAGAN 460 × 912 × 8.5mm LKSF-4590	70,800	76,500						125								
2-6681-01	液晶デジタル顕微鏡(生物顕微鏡) CE44341	97,500	115,000	774	774												
2-6681-12	液晶デジタル顕微鏡 CE44347	94,500	122,000	774	774												
2-7383-12	防水型デジタル温度計 JCSS校正証明書付き SK-270WP	66,800	72,800	481	481												
2-7433-05	防虫対策用ブラシ バーカット(R)フレックスブラシ 1m 黄 BF6-HSSY 1M	5,510	6,070						134								
2-7433-06	防虫対策用ブラシ バーカット(R)フレックスブラシ 5m 黄 BF6-HSSY 5M	23,400	25,800						134								
2-7433-09	防虫対策用ブラシ バーカット(R)フレックスブラシ 1m 黒 BF6-HSS 1M	5,510	6,070						134								
2-7433-10	防虫対策用ブラシ バーカット(R)フレックスブラシ 5m 黒 BF6-HSS 5M	23,400	25,800						134								
2-7667-01	コネクター(バリュウバック) 異径型 15個入 S	1,900	2,110	1897	1897												
2-7667-02	コネクター(バリュウバック) 異径型 15個入 M	2,150	2,360	1897	1897												
2-7667-03	コネクター(バリュウバック) 異径型 15個入 L	2,500	2,720	1897	1897												
2-7671-02	水質検査試験紙 アンモニア性窒素 アクアチェック A 1箱(50枚×6本入)	19,800	23,300	591	591												
2-7671-03	水質検査試験紙 リン酸イオン(PO4-P) アクアチェック P 1箱(50枚×6本入)	19,800	23,300	591	591												
2-7671-11	水質検査試験紙 硝酸性窒素/亜硝酸性窒素 アクアチェック N 1箱(50枚×6本入)	22,700	26,200	591	591												
2-7776-01	コニカル液量計(PMP製) 100mL 1422	1,300	1,400	1739	1739												
2-7793-05	PP製粉末ロート φ150mm 170	1,400	1,450	1796	1796												
2-7830-11-20	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P30B1R1JP	90,000	92,300	445	445												
2-7830-12-20	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P60B1R1JP	90,000	92,300	445	445												
2-7830-13-20	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P60B1L2JP	94,900	99,900	445	445												
2-7830-14-20	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P150B1L2JP	106,500	109,000	445	445												
2-7830-16-20	校正証明書付デジタル台はかり i-D33P300B1X2JP	124,100	127,200	445	445												
2-796-01	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 4 × 6 11m	14,380	15,100	1866	1866												
2-796-02	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 6 × 8 11m	21,630	23,400	1866	1866												
2-796-03	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 8 × 10 11m	29,450	31,000	1866	1866												
2-796-04	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 1.59 × 3.17 11m	6,140	6,460	1866	1866												
2-796-05	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 3.17 × 6.35 11m	19,700	20,700	1866	1866												
2-796-06	ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ 4.35 × 6.35 11m	16,300	17,200	1866	1866												
2-797-06	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 1 × 2 φ TOMBO No.9003	620	660	1866	1866												
2-797-07	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 1 × 3 φ TOMBO No.9003	760	800	1866	1866												
2-797-09	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 2 × 3 φ TOMBO No.9003	680	730	1866	1866												
2-797-10	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 2 × 4 φ TOMBO No.9003	1,340	1,420	1866	1866												
2-797-12	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 3 × 4 φ TOMBO No.9003	850	900	1866	1866												
2-797-13	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 3 × 5 φ TOMBO No.9003	1,630	1,730	1866	1866												
2-797-14	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 4 × 5 φ TOMBO No.9003	1,030	1,090	1866	1866												
2-797-15	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 4 × 6 φ TOMBO No.9003	1,860	1,980	1866	1866												
2-797-16	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 5 × 6 φ TOMBO No.9003	1,330	1,420	1866	1866												
2-797-17	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 5 × 7 φ TOMBO No.9003	2,150	2,330	1866	1866												
2-797-18	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 6 × 7 φ TOMBO No.9003	1,360	1,480	1866	1866												
2-797-19	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 6 × 8 φ TOMBO No.9003	2,650	2,870	1866	1866												
2-797-20	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 7 × 8 φ TOMBO No.9003	1,730	1,870	1866	1866												
2-797-21	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 7 × 9 φ TOMBO No.9003	2,660	2,880	1866	1866												
2-797-22	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 8 × 9 φ TOMBO No.9003	1,860	2,020	1866	1866												
2-797-23	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 8 × 10 φ TOMBO No.9003	3,590	3,810	1866	1866												
2-797-24	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9 × 10 φ TOMBO No.9003	2,070	2,240	1866	1866												
2-797-25	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9 × 11 φ TOMBO No.9003	3,880	4,200	1866	1866												
2-797-27	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10 × 11 φ TOMBO No.9003	2,150	2,330	1866	1866												
2-797-28	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10 × 12 φ TOMBO No.9003	4,120	4,370	1866	1866												
2-797-29	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11 × 12 φ TOMBO No.9003	1,970	2,130	1866	1866												
2-797-30	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11 × 13 φ TOMBO No.9003	4,090	4,340	1866	1866												
2-797-31	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12 × 13 φ TOMBO No.9003	2,370	2,520	1866	1866												
2-797-32	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12 × 14 φ TOMBO No.9003	4,090	4,340	1866	1866												
2-797-33	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12.5 × 14 φ TOMBO No.9003	3,880	4,120	1866	1866												
2-797-34	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13 × 15 φ TOMBO No.9003	4,500	4,770	1866	1866												
2-797-35	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13 × 16 φ TOMBO No.9003	8,250	8,750	1866	1866												
2-797-36	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 14 × 16 φ TOMBO No.9003	4,620	4														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
2-798-13	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 3×5φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	12,660	13,300	1866	1866								
2-798-14	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 4×5φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	7,560	7,950	1866	1866								
2-798-15	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 4×6φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	14,380	15,100	1866	1866								
2-798-16	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 5×6φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	9,990	10,600	1866	1866								
2-798-17	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 5×7φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	18,400	19,900	1866	1866								
2-798-18	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 6×7φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	10,660	11,600	1866	1866								
2-798-19	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 6×8φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	21,630	23,400	1866	1866								
2-798-20	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 7×8φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	12,400	13,500	1866	1866								
2-798-21	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 7×9φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	19,670	21,300	1866	1866								
2-798-22	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 8×9φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	14,700	15,900	1866	1866								
2-798-23	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 8×10φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	29,450	31,000	1866	1866								
2-798-24	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×10φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	17,900	19,400	1866	1866								
2-798-25	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×11φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	33,700	36,500	1866	1866								
2-798-26	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 9×12φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	34,000	36,800	1866	1866								
2-798-27	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10×11φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	18,600	20,100	1866	1866								
2-798-28	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 10×12φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	33,200	34,900	1866	1866								
2-798-29	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11×12φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	17,100	18,500	1866	1866								
2-798-30	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 11×13φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	34,000	35,800	1866	1866								
2-798-31	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12×13φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	18,500	19,500	1866	1866								
2-798-32	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12×14φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	34,000	35,700	1866	1866								
2-798-33	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 12.5×14φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	32,300	34,000	1866	1866								
2-798-34	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13×15φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	36,600	38,500	1866	1866								
2-798-35	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 13×16φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	70,400	74,000	1866	1866								
2-798-36	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 14×16φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	39,300	41,300	1866	1866								
2-798-37	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 15×17φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	52,300	55,000	1866	1866								
2-798-38	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×17.5φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	41,800	44,000	1866	1866								
2-798-39	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×18φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	44,300	46,800	1866	1866								
2-798-40	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 16×19φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	84,800	89,100	1866	1866								
2-798-41	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 19×21φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	58,700	61,700	1866	1866								
2-798-42	ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) 20×23φ 1巻(10m) TOMBO No.9003	99,200	105,000	1866	1866								
2-799-01	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 1/8×1/4φインチ(3.17×6.35φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	19,700	20,700	1866	1866								
2-799-02	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 1/4×3/8φインチ(6.35×9.52φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	32,700	34,400	1866	1866								
2-799-03	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 3/8×1/2φインチ(9.52×12.7φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	46,600	52,100	1866	1866								
2-799-04	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 1/16×1/8φインチ(1.59×3.17φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	6,140	6,460	1866	1866								
2-799-05	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 11/64×1/4φインチ(4.35×6.35φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	16,300	17,200	1866	1866								
2-799-06	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 27/64×1/2φインチ(10.7×12.7φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	31,400	33,000	1866	1866								
2-799-07	ナロビ(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 19/64×3/8φインチ(7.52×9.52φmm) 1巻(10m) TOMBO No.9003	27,500	28,900	1866	1866								
2-807-01	廃液用ロー(フロード)式蓋付キー斗缶用) HRIH	2,800	2,860	1797	1797								
2-8238-01	広口円筒容器 60mL 4個入り 2117-0060JP	3,370	3,380	1556	1556								
2-8238-02	広口円筒容器 125mL 4個入り 2117-0125JP	5,610	5,620	1556	1556								
2-8238-03	広口円筒容器 250mL 4個入り 2117-0250JP	6,530	6,540	1556	1556								
2-8238-04	広口円筒容器 500mL 4個入り 2117-0500	10,310	10,320	1556	1556								
2-8238-05	広口円筒容器 1000mL 4個入り 2117-1000	12,650	12,660	1556	1556								
2-8246-01	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 1〜10μL 46200000	109,550	109,560	1172	1172								
2-8246-02	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 5〜50μL 46200300	109,550	109,560	1172	1172								
2-8246-03	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 10〜100μL 46200400	109,550	109,560	1172	1172								
2-8246-04	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 30〜300μL 46200500	109,550	109,560	1172	1172								
2-8246-05	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 100〜1000μL 46200600	109,550	109,560	1172	1172								
2-8246-06	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 0.5〜5μL 46200700	109,550	109,560	1172	1172								
2-8246-07	マイクロベット(ノーマシングルチャンネル) 1〜10mL 46200800	109,550	109,560	1172	1172								
2-8248-01	フィンベットスタンド 9420320	10,090	10,100	1156	1156								
2-9215-01	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-050501 495mm×495mm 1mm	1,390	1,530	1954	1954								
2-9215-02	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-050502 495mm×495mm 2mm	2,410	2,660	1954	1954								
2-9215-03	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-050503 495mm×495mm 3mm	3,780	4,160	1954	1954								
2-9215-04	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-050504 495mm×495mm 4mm	4,700	5,170	1954	1954								
2-9215-05	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-050505 495mm×495mm 5mm	6,020	6,630	1954	1954								
2-9216-01	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-051001 495mm×1000mm 1mm	2,230	2,460	1954	1954								
2-9216-02	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-051002 495mm×1000mm 2mm	4,110	4,530	1954	1954								
2-9216-03	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-051003 495mm×1000mm 3mm	6,950	7,650	1954	1954								
2-9216-04	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-051004 495mm×1000mm 4mm	9,010	9,920	1954	1954								
2-9216-05	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-051005 495mm×1000mm 5mm	11,620	12,790	1954	1954								
2-9217-01	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-101001 995mm×1000mm 1mm	4,150	4,570	1954	1954								
2-9217-02	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-101002 995mm×1000mm 2mm	7,470	8,220	1954	1954								
2-9217-03	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-101003 995mm×1000mm 3mm	12,750	14,030	1954	1954								
2-9217-04	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-101004 995mm×1000mm 4mm	16,900	18,590	1954	1954								
2-9217-05	樹脂板材 ポリエチレン板 PEN-101005 995mm×1000mm 5mm	22,150	24,370	1954	1954								
2-9221-01	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-050501 495mm×495mm 1mm	800	880	1954	1954								
2-9221-02	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-050502 495mm×495mm 2mm	1,600	1,760	1954	1954								
2-9221-03	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-050503 495mm×495mm 3mm	2,390	2,630	1954	1954								
2-9221-04	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-050504 495mm×495mm 4mm	3,170	3,490	1954	1954								
2-9221-05	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-050505 495mm×495mm 5mm	4,040	4,450	1954	1954								
2-9222-01	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051001 495mm×1000mm 1mm	1,600	1,760	1954	1954								
2-9222-02	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051002 495mm×1000mm 2mm	3,170	3,490	1954	1954								
2-9222-03	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051003 495mm×1000mm 3mm	4,820	5,310	1954	1954								
2-9222-04	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051004 495mm×1000mm 4mm	6,320	6,960	1954	1954								
2-9222-05	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-051005 495mm×1000mm 5mm	7,900	8,690	1954	1954								
2-9223-01	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101001 995mm×1000mm 1mm	3,170	3,490	1954	1954								
2-9223-02	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101002 995mm×1000mm 2mm	6,320	6,960	1954	1954								
2-9223-03	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101003 995mm×1000mm 3mm	9,510	10,470	1954	1954								
2-9223-04	樹脂板材 ポリプロピレン板 PPN-101004 995mm×1000mm 4mm	12,670	13,940	1954	1954								
2-9227-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050501 495mm×495mm 1mm	1,460	1,610	1954	1954								
2-9227-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050502 495mm×495mm 2mm	2,930	3,230	1954	1954								
2-9227-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050503 495mm×495mm 3mm	4,390	4,830	1954	1954								
2-9227-04	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050504 495mm×495mm 4mm	5,760	6,340	1954	1954								
2-9227-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-050505 495mm×495mm 5mm	7,170	7,890	1954	1954								
2-9228-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051001 495mm×1000mm 1mm	2,930	3,230	1954	1954								
2-9228-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051002 495mm×1000mm 2mm	5,760	6,340	1954	1954								
2-9228-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051003 495mm×1000mm 3mm	8,560	9,420	1954	1954								
2-9228-04	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051004 495mm×1000mm 4mm	11,380	12,520	1954	1954								
2-9228-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-051005 495mm×1000mm 5mm	14,340	15,780	1954	1954								
2-9229-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101001 995mm×1000mm 1mm	5,760	6,340	1954	1954								
2-9229-02	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101002 995mm×1000mm 2mm	11,540	12,700	1954	1954								
2-9229-03	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101003 995mm×1000mm 3mm	17,320	19,060	1954	1954								
2-9229-04	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101004 995mm×1000mm 4mm	23,200	25,540	1954	1954								
2-9229-05	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSN-101005 995mm×1000mm 5mm	29,200	32,130	1954	1954								
2-9230-01	樹脂板材 ABS樹脂板 ABSB-050501 495mm×495mm 1mm	1,630	1,800	1954									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合機 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	欧債2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
2-9817-10	ステンレスメッシュ(平織) #120	12,120	15,770	1918	1918								
2-9817-11	ステンレスメッシュ(平織) #150	12,480	16,230	1918	1918								
2-9817-12	ステンレスメッシュ(平織) #200	12,960	16,860	1918	1918								
2-9817-13	ステンレスメッシュ(絨織) #300	18,720	20,590	1918	1918								
2-9817-14	ステンレスメッシュ(絨織) #400	28,800	37,440	1918	1918								
2-9817-15	ステンレスメッシュ(絨織) #500	69,840	90,940	1918	1918								
2-9826-02	三つ足スタンド(支柱付) 中	5,450	6,430	1815	1815								
2-9826-03	三つ足スタンド(支柱付) 大	7,430	8,370	1815	1815								
30-0102-55	ケミカルメスシリンダー 1L 1個 3001-02	2,420	2,620	1738	1738								
30-0103-55	ケミカルメスシリンダー 500mL 1個 3001-03	2,150	2,320	1738	1738								
30-0104-55	ケミカルメスシリンダー 300mL 1個 3001-04	1,980	2,140	1738	1738								
30-0105-55	ケミカルメスシリンダー 250mL 1個 3001-05	1,870	2,020	1738	1738								
30-0106-55	ケミカルメスシリンダー 200mL 1個 3001-06	1,700	1,840	1738	1738								
30-0107-55	ケミカルメスシリンダー 100mL 1個 3001-07	1,450	1,570	1738	1738								
30-0108-55	ケミカルメスシリンダー 50mL 1個 3001-08	1,410	1,530	1738	1738								
30-0109-55	ケミカルメスシリンダー 20mL 1個 3001-09	1,190	1,290	1738	1738								
30-0110-55	ケミカルメスシリンダー 10mL 1個 3001-10	940	1,020	1738	1738								
30-0701-55	PP計量カップ 2L 1個 3007-01	610	660	1719	1719							458	
30-0702-55	PP計量カップ 1L 1個 3007-02	450	490	1719	1719							458	
30-0703-55	PP計量カップ 500mL 1個 3007-03	360	380	1719	1719							458	
30-0704-55	PP計量カップ 300mL 1個 3007-04	230	250	1719	1719							458	
30-0707-55	PP計量カップ 5L 1個 3007-07	1,640	1,730	1719	1719							458	
30-0708-55	PP計量カップ 3L 1個 3007-08	950	1,020	1719	1719							458	
30-0801-00-55	PC計量カップ 100mL 1個 3008-0100	220	240	1720	1720								
30-0802-00-55	PC計量カップ 200mL 1個 3008-0200	340	360	1720	1720								
30-0803-00-55	PC計量カップ 300mL 1個 3008-0300	460	490	1720	1720								
30-0805-00-55	PC計量カップ 500mL 1個 3008-0500	630	670	1720	1720								
30-0810-00-55	PC計量カップ 1L 1個 3008-1000	990	1,050	1720	1720								
30-0820-00-55	PC計量カップ 2L 1個 3008-2000	1,690	1,780	1720	1720								
30-1401-55	PPディスボピーカー 2L 1個 3014-01	250	270	1726	1726								
30-1402-55	PPディスボピーカー 1L 1個 3014-02	82	88	1726	1726								
30-1403-55	PPディスボピーカー 500mL 1個 3014-03	50	54	1726	1726								
30-1404-55	PPディスボピーカー 300mL 1個 3014-04	40	42	1726	1726								
30-1405-55	PPディスボピーカー 200mL 1個 3014-05	26	28	1726	1726								
30-1406-55	PPディスボピーカー 150mL 1個 3014-06	32	34	1726	1726								
30-1407-55	PPディスボピーカー 100mL 1個 3014-07	16	17	1726	1726								
30-1408-55	PPディスボピーカー 50mL 1個 3014-08	18	19	1726	1726								
30-1409-55	PPディスボピーカー 20mL 1個 3014-09	16	17	1726	1726								
30-1607-55	ポリロート φ90mm 1個 3016-07	140	190	1794	1794							494	
30-2201-55	J洗淨瓶 1L 1本 3022-01	390	410	1571	1571								
30-2202-55	J洗淨瓶 500mL 1本 3022-02	320	340	1571	1571								
30-2203-55	J洗淨瓶 250mL 1本 3022-03	280	300	1571	1571								
30-2204-55	J洗淨瓶 100mL 1本 3022-04	200	210	1571	1571								
30-3002-55	TPXメスフラスコ 500mL 1個 3030-02	1,740	1,840	1733	1733								
30-3003-55	TPXメスフラスコ 250mL 1個 3030-03	1,330	1,400	1733	1733								
30-3004-55	TPXメスフラスコ 100mL 1個 3030-04	1,080	1,140	1733	1733								
30-4101-55	ディスボベット 100入 DP-1 3041-01	2,100	2,300	1758	1758								
30-4102-55	ディスボベット 100入 DP-2 3041-02	2,100	2,300	1758	1758								
30-4103-55	ディスボベット 100入 DP-3 3041-03	2,100	2,300	1758	1758								
3-1280-11	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1800×750×800 SQA-1875W	299,000	359,000					75					
3-1280-12	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 2400×750×800 SQA-2475W	355,000	427,000										
3-1280-13	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 3000×750×800 SQA-3075W	432,000	515,000										
3-1282-11	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1200×750×800 SMA-1275W	199,000	239,000										
3-1282-12	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1500×750×800 SMA-1575W	249,000	299,000										
3-1282-13	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1800×750×800 SMA-1875W	286,000	344,000										
3-1283-11	サイド実験台 ホワイトタイプ・コーナー用 1000×1000×800 SJA-1010W	229,000	275,000										
3-1285-11	作業台(ホワイトタイプ) 引出し(片面)2 1200×750×800mm KSD-1275W	166,000	208,000	827	827								
3-1285-12	作業台(ホワイトタイプ) 引出し(片面)3 1500×750×800mm KSD-1575W	197,000	255,000	827	827								
3-1285-13	作業台(ホワイトタイプ) 引出し(片面)4 1800×750×800mm KSD-1875W	238,000	300,000	827	827								
3-1285-14	作業台(ホワイトタイプ) 引出し(片面)4 2400×750×800mm KSD-2475W	325,000	410,000	827	827								
3-1287-11	流し台(ホワイトタイプ) DWE-975	298,000	343,000			898				136			
3-1287-12	流し台(ホワイトタイプ) DWE-1275	373,000	411,000			898				136			
3-1287-13	流し台(ホワイトタイプ) DWE-1575	426,000	499,000			898				136			
3-1287-14	流し台(ホワイトタイプ) DWE-1875	450,000	500,000			898				136			
3-1327-01	耐酸液廃回収タンクユニット Acid-TK	97,000	107,000								208		
3-1337-11	分析機器用作業台(オープンタイプ) 900×750×700mm BCT-975L	246,000	284,000								160		
3-1337-12	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1200×750×700mm BCT-1275L	279,000	322,000								160		
3-1337-13	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1500×750×700mm BCT-1575L	326,000	375,000								160		
3-1337-14	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1800×750×700mm BCT-1875L	465,000	535,000								160		
3-1338-11	分析機器用作業台(オープンタイプ) 900×750×800mm BCT-975	236,000	272,000								160		
3-1338-12	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1200×750×800mm BCT-1275	278,000	320,000								160		
3-1338-13	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1500×750×800mm BCT-1575	322,000	371,000								160		
3-1338-14	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1800×750×800mm BCT-1875	458,000	527,000								160		
3-1339-11	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 900×750×800mm BDT-975	258,000	297,000								160		
3-1339-12	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 1200×750×800mm BDT-1275	294,000	339,000								160		
3-1339-13	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 1500×750×800mm BDT-1575	335,000	379,000								160		
3-1339-14	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 1800×750×800mm BDT-1875	483,000	556,000								160		
3-1340-11	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 900×750×700mm BDT-975L	262,000	302,000								160		
3-1340-12	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 1200×750×700mm BDT-1275L	302,000	348,000								160		
3-1340-13	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 1500×750×700mm BDT-1575L	342,000	387,000								160		
3-1340-14	分析機器用作業台(オープンタイプ・引出し付き) 1800×750×700mm BDT-1875L	498,000	573,000								160		
3-1341-11	分析機器用作業台(耐荷重タイプ・引出し付き) 1200×900×800mm GDT-1290	307,000	357,000								160		
3-1341-12	分析機器用作業台(耐荷重タイプ・引出し付き) 1500×900×800mm GDT-1590	339,000	394,000								160		
3-1341-13	分析機器用作業台(耐荷重タイプ・引出し付き) 1800×900×800mm GDT-1890	484,000	572,000								160		
3-1342-11	作業台(スチール製) 1200×750×800mm JSA-1275	175,000	188,000								154		
3-1342-12	作業台(スチール製) 1500×750×800mm JSA-1575	195,000	215,000								154		
3-1342-13	作業台(スチール製) 1800×750×800mm JSA-1875	271,000	285,000								154		
3-1342-14	作業台(スチール製) 2400×750×800mm JSA-2475	329,000	353,000								154		
3-1343-11	作業台(スチール製・片面引出し付き) 1200×750×800mm JSB-1275	202,000	233,000								154		
3-1343-12	作業台(スチール製・片面引出し付き) 1500×750×800mm JSB-1575	238,000	274,000								154		
3-1343-13	作業台(スチール製・片面引出し付き) 1800×750×800mm JSB-1875	316,000	348,000								154		
3-1343-14	作業台(スチール製・片面引出し付き) 2400×750×800mm JSB-2475	380,000	437,000								154		
3-1344-11	作業台(スチール製) 1200×750×800mm JSC-1275	193,000	223,000								154		
3-1344-12	作業台(スチール製) 1500×750×800mm JSC-1575	219,000	252,000								154		
3-1344-13	作業台(スチール製) 1800×750×800mm JSC-1875	287,000	305,000								154		
3-1344-14	作業台(スチール製) 2400×750×800mm JSC-2475	374,000	431,000								154		
3-1345-11	作業台(スチール製・片面引出し付き) 1200×750×800mm JSD-1275	232,000	267,000								155		
3-1345-12	作業台(スチール製・片面引出し付き) 1500×750×800mm JSD-1575	289,000	333,000								155		
3-1345-13	作業台(スチール製・片面引出し付き) 1800×750×800mm JSD-1875	347,000	400,000								155		
3-1345-14	作業台(スチール製・片面引出し付き) 2400×750×800mm JSD-2475	449,000	517,000								155		
3-1346-11	作業台(スチール製) 1200×900×800mm JWA-1290	198,000	213,000								156		
3-1346-12	作業台(スチール製) 1500×900×800mm JWA-1590	219,000	241,000								156		
3-1346-13	作業台(スチール製) 1800×900×800mm JWA-1890	301,000	317,000								156		
3-1346-14	作業台(スチール製) 2400×900×800mm JWA-2490	361,000											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ前2023 頁	サイエンスカ タログ	実習対策カ タログ
3-1358-11	試薬棚 (両面型・ジャングル付き) 900×520×1000mm TOB-930J	165,000	175,000					82					
3-1358-12	試薬棚 (両面型・ジャングル付き) 1200×520×1000mm TOB-1230J	222,000	236,000					82					
3-1358-13	試薬棚 (両面型・ジャングル付き) 1500×520×1000mm TOB-1530J	239,000	254,000					82					
3-1358-14	試薬棚 (両面型・ジャングル付き) 1800×520×1000mm TOB-1830J	289,000	308,000					82					
3-1360-11	ジャングルラック スチールフレーム (メラミン焼付塗装) 1500×520×1100mm J-1500	332,000	349,000										
3-1360-12	ジャングルラック スチールフレーム (メラミン焼付塗装) 2000×520×1100mm J-2000	415,000	436,000					82					
3-1468-11	薬用冷蔵ショーケース ECMS-153	273,000	302,000	176	176							418	
3-1468-12	薬用冷蔵ショーケース ECMS-335	375,000	376,000	176	176							418	
3-1468-13	薬用冷蔵ショーケース ECMS-153S	302,000	321,000	176	176							418	
3-1468-14	薬用冷蔵ショーケース ECMS-335S	422,000	424,000	176	176							418	
3-1689-08	PMPメスシリンダー 2000mL 1577	9,060	9,300	1739	1739								
3-2005-21	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 1800×750×800 mm SOA-1875SD	252,000	306,000	813	813			44					
3-2005-22	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 2400×750×800 mm SOA-2475SD	299,000	363,000	813	813			44					
3-2005-23	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 3000×750×800 mm SOA-3075SD	359,000	433,000	813	813			44					
3-2007-21	セラミック天板作業台 1200×750×800mm KSA-1275C	170,000	186,000	834	834								
3-2007-22	セラミック天板作業台 1500×750×800mm KSA-1275C	198,000	212,000	834	834								
3-2007-23	セラミック天板作業台 1800×750×800mm KSA-1875C	232,000	238,000	834	834								
3-2017-01	セラミック天板作業台 耐荷重350kg HCS-1200	156,000	172,000	834	834			157					
3-2017-02	セラミック天板作業台 耐荷重350kg HCS-1500	173,000	182,000	834	834			157					
3-2017-03	セラミック天板作業台 耐荷重350kg HCS-1800	209,000	219,000	834	834			157					
3-2017-04	セラミック天板作業台 耐荷重350kg HCS-1200W	170,000	190,000	834	834			157					
3-2018-04	セラミック天板作業台 耐荷重500kg TCS-1200W	185,000	183,000	834	834			157					
3-2018-05	セラミック天板作業台 耐荷重500kg TCS-1500W	218,000	220,000	834	834			157					
3-2049-01	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重350kg 1200×750×760mm HCD-1200	202,000	210,000					157					
3-2049-02	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重350kg 1500×750×760mm HCD-1500	212,000	241,000					157					
3-2049-03	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重350kg 1800×750×760mm HCD-1800	235,000	256,000					157					
3-2049-04	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重350kg 1200×900×760mm HCD-1200W	221,000	228,000					157					
3-2049-05	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重350kg 1500×900×760mm HCD-1500W	242,000	258,000					157					
3-2050-03	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重500kg 1800×750×760mm TCD-1800	252,000	258,000					157					
3-2050-04	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重500kg 1200×900×760mm TCD-1200W	235,000	252,000					157					
3-2050-05	セラミック天板作業台 スチール製・引き出し付き 耐荷重500kg 1500×900×760mm TCD-1500W	260,000	261,000					157					
3-2090-11	試薬棚 (両面型・スチールタイプ) 900×300×1170mm TOB-930SB	110,000	127,000	822	822			78					
3-2090-12	試薬棚 (両面型・スチールタイプ) 1200×300×1170mm TOB-1230SB	132,000	156,000	822	822			78					
3-2090-13	試薬棚 (両面型・スチールタイプ) 1500×300×1170mm TOB-1530SB	156,000	183,000	822	822			78					
3-2090-14	試薬棚 (両面型・スチールタイプ) 1800×300×1170mm TOB-1830SB	209,000	241,000	822	822			78					
3-2090-15	試薬棚 TOB-945SB	126,000	146,000					78					
3-2090-16	試薬棚 TOB-1245SB	150,000	178,000					78					
3-2090-17	試薬棚 TOB-1545SB	178,000	209,000					78					
3-2090-18	試薬棚 TOB-1845SB	238,000	274,000					78					
3-2091-11	試薬棚 (両面型・スチールタイプ・ガラス戸付き) 900×300×1170mm TEB-930SB	148,000	185,000	822	822			80					
3-2091-12	試薬棚 (両面型・スチールタイプ・ガラス戸付き) 1200×300×1170mm TEB-1230SB	182,000	234,000	822	822			80					
3-2091-13	試薬棚 (両面型・スチールタイプ・ガラス戸付き) 1500×300×1170mm TEB-1530SB	227,000	278,000	822	822			80					
3-2091-14	試薬棚 (両面型・スチールタイプ・ガラス戸付き) 1800×300×1170mm TEB-1830SB	260,000	326,000	822	822			80					
3-2091-15	試薬棚 TEB-945SB	186,000	211,000					80					
3-2091-16	試薬棚 TEB-1245SB	209,000	265,000					80					
3-2091-17	試薬棚 TEB-1545SB	245,000	299,000					80					
3-2091-18	試薬棚 TEB-1845SB	269,000	337,000					80					
3-2092-01	天秤台 WSC-960	327,000	360,000	820	820			166					
3-2092-02	天秤台 WSC-1260	449,000	494,000	820	820			166					
3-2092-03	天秤台 WSC-975	341,000	376,000	820	820			166					
3-2092-04	天秤台 WSC-1275	474,000	522,000	820	820			166					
3-2449-01	PTFEメンブランフィルム 0.1um 270×1000×0.06 FP-010	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-02	PTFEメンブランフィルム 0.22um 270×1000×0.06 FP-022	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-03	PTFEメンブランフィルム 0.45um 270×1000×0.08 FP-045	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-04	PTFEメンブランフィルム 1um 270×1000×0.1 FP-100	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-05	PTFEメンブランフィルム 5um 270×1000×0.1 FP-500	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-07	PTFEメンブランフィルム 0.2um 270×1000×0.08 WP-020	49,600	52,500	1948	1948								
3-2449-08	PTFEメンブランフィルム 0.45um 270×1000×0.08 WP-045	49,600	52,500	1948	1948								
3-2449-09	PTFEメンブランフィルム 1um 270×1000×0.1 WP-100	49,600	52,500	1948	1948								
3-2449-10	PTFEメンブランフィルム 0.1um 270×1000×0.03 HP-010	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-11	PTFEメンブランフィルム 0.2um 270×1000×0.03 HP-020	49,800	52,500	1948	1948								
3-2449-12	PTFEメンブランフィルム 0.45um 270×1000×0.03 HP-045	49,800	52,500	1948	1948								
3-2507-01	電磁波シールドメッシュ 40dB	29,280	38,060	1919	1919								
3-2507-02	電磁波シールドメッシュ 60dB	49,320	64,120	1919	1919								
3-2507-03	電磁波シールドメッシュ 80dB	58,560	76,130	1919	1919								
3-3246-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×1mm 1袋 (20枚入) PEN-□50-1	6,030	6,660	1955	1955								
3-3246-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×2mm 1袋 (20枚入) PEN-□50-2	6,030	6,660	1955	1955								
3-3246-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×3mm 1袋 (20枚入) PEN-□50-3	6,450	7,090	1955	1955								
3-3246-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×4mm 1袋 (20枚入) PEN-□50-4	7,740	8,520	1955	1955								
3-3246-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □50×5mm 1袋 (20枚入) PEN-□50-5	8,160	8,980	1955	1955								
3-3247-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×1mm 1袋 (10枚入) PEN-□100-1	3,870	4,260	1955	1955								
3-3247-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×2mm 1袋 (10枚入) PEN-□100-2	4,290	4,720	1955	1955								
3-3247-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×3mm 1袋 (10枚入) PEN-□100-3	5,160	5,670	1955	1955								
3-3247-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×4mm 1袋 (10枚入) PEN-□100-4	6,030	6,620	1955	1955								
3-3247-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □100×5mm 1袋 (10枚入) PEN-□100-5	7,320	8,030	1955	1955								
3-3248-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×1mm 1袋 (5枚入) PEN-□195-1	3,630	4,010	1955	1955								
3-3248-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×2mm 1袋 (5枚入) PEN-□195-2	4,220	4,640	1955	1955								
3-3248-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×3mm 1袋 (5枚入) PEN-□195-3	5,580	6,140	1955	1955								
3-3248-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×4mm 1袋 (5枚入) PEN-□195-4	7,050	7,760	1955	1955								
3-3248-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □195×5mm 1袋 (5枚入) PEN-□195-5	8,090	8,880	1955	1955								
3-3249-01	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×1mm 1袋 (3枚入) PEN-□300-1	4,740	5,220	1955	1955								
3-3249-02	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×2mm 1袋 (3枚入) PEN-□300-2	4,740	5,220	1955	1955								
3-3249-03	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×3mm 1袋 (3枚入) PEN-□300-3	6,010	6,580	1955	1955								
3-3249-04	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×4mm 1袋 (3枚入) PEN-□300-4	7,740	8,510	1955	1955								
3-3249-05	樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル □300×5mm 1袋 (3枚入) PEN-□300-5	9,450	10,390	1955	1955								
3-3254-01	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □50×1mm 1袋 (20枚入) PPN-□50-1	6,030	6,660	1955	1955								
3-3254-02	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □50×2mm 1袋 (20枚入) PPN-□50-2	6,030	6,660	1955	1955								
3-3254-03	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □50×3mm 1袋 (20枚入) PPN-□50-3	6,450	7,090	1955	1955								
3-3254-04	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □50×4mm 1袋 (20枚入) PPN-□50-4	7,740	8,520	1955	1955								
3-3254-05	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □50×5mm 1袋 (20枚入) PPN-□50-5	8,160	8,980	1955	1955								
3-3255-01	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □100×1mm 1袋 (10枚入) PPN-□100-1	3,870	4,260	1955	1955								
3-3255-02	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □100×2mm 1袋 (10枚入) PPN-□100-2	4,290	4,720	1955	1955								
3-3255-03	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □100×3mm 1袋 (10枚入) PPN-□100-3	5,160	5,670	1955	1955								
3-3255-04	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □100×4mm 1袋 (10枚入) PPN-□100-4	6,030	6,620	1955	1955								
3-3255-05	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □100×5mm 1袋 (10枚入) PPN-□100-5	7,320	8,030	1955	1955								
3-3256-01	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □195×1mm 1袋 (5枚入) PPN-□195-1	3,770	4,170	1955	1955								
3-3256-02	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □195×2mm 1袋 (5枚入) PPN-□195-2	4,370	4,800	1955	1955								
3-3256-03	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □195×3mm 1袋 (5枚入) PPN-□195-3	5,580	6,140	1955	1955								
3-3256-04	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □195×4mm 1袋 (5枚入) PPN-□195-4	7,050	7,760	1955	1955								
3-3256-05	樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル □195×												

2025年7月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合機 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス前2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
3-3265-02	樹脂サンブルプレート	ABS・ナチュラル □300×2mm 1袋(3枚入) ABSN-□300-2	4,770	5,240	1955	1955								
3-3265-03	樹脂サンブルプレート	ABS・ナチュラル □300×3mm 1袋(3枚入) ABSN-□300-3	6,990	7,670	1955	1955								
3-3265-04	樹脂サンブルプレート	ABS・ナチュラル □300×4mm 1袋(3枚入) ABSN-□300-4	8,880	9,760	1955	1955								
3-3265-05	樹脂サンブルプレート	ABS・ナチュラル □300×5mm 1袋(3枚入) ABSN-□300-5	10,800	11,900	1955	1955								
3-3266-01	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □50×1mm 1袋(20枚入) ABSB-□50-1	6,750	7,460	1955	1955								
3-3266-02	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □50×2mm 1袋(20枚入) ABSB-□50-2	6,750	7,460	1955	1955								
3-3266-03	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □50×3mm 1袋(20枚入) ABSB-□50-3	6,750	7,460	1955	1955								
3-3266-04	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □50×4mm 1袋(20枚入) ABSB-□50-4	8,600	9,470	1955	1955								
3-3266-05	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □50×5mm 1袋(20枚入) ABSB-□50-5	8,600	9,470	1955	1955								
3-3267-01	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □100×1mm 1袋(10枚入) ABSB-□100-1	4,300	4,730	1955	1955								
3-3267-02	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □100×2mm 1袋(10枚入) ABSB-□100-2	4,300	4,730	1955	1955								
3-3267-03	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □100×3mm 1袋(10枚入) ABSB-□100-3	4,770	5,240	1955	1955								
3-3267-04	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □100×4mm 1袋(10枚入) ABSB-□100-4	5,780	6,340	1955	1955								
3-3267-05	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □100×5mm 1袋(10枚入) ABSB-□100-5	6,750	7,410	1955	1955								
3-3268-01	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □195×1mm 1袋(5枚入) ABSB-□195-1	4,060	4,490	1955	1955								
3-3268-02	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □195×2mm 1袋(5枚入) ABSB-□195-2	4,250	4,660	1955	1955								
3-3268-03	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □195×3mm 1袋(5枚入) ABSB-□195-3	6,270	6,880	1955	1955								
3-3268-04	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □195×4mm 1袋(5枚入) ABSB-□195-4	7,910	8,710	1955	1955								
3-3268-05	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □195×5mm 1袋(5枚入) ABSB-□195-5	9,070	9,960	1955	1955								
3-3269-01	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □300×1mm 1袋(3枚入) ABSB-□300-1	3,370	3,740	1955	1955								
3-3269-02	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □300×2mm 1袋(3枚入) ABSB-□300-2	5,250	5,790	1955	1955								
3-3269-03	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □300×3mm 1袋(3枚入) ABSB-□300-3	7,170	7,870	1955	1955								
3-3269-04	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □300×4mm 1袋(3枚入) ABSB-□300-4	9,070	9,960	1955	1955								
3-3269-05	樹脂サンブルプレート	ABS・黒 □300×5mm 1袋(3枚入) ABSB-□300-5	10,600	11,700	1955	1955								
3-3431-01	アネロバック(R) 嫌気性バウチ 嫌気培養 クロストリジア検出用 1箱(50枚×10袋入) A-99		19,000	22,000	1372	1372								
3-373-01	イーゼースポイト 1mL ES-1 100本×5袋入 3043-01		4,750	5,000	1758	1758								
3-373-02	イーゼースポイト 2mL ES-2 100本×5袋入 3043-02		5,000	7,000	1758	1758								
3-3844-01	ジャングルセット 片面 縦3列・横3段 W900-J		52,000	54,700					83					
3-3844-02	ジャングルセット 片面 縦5列・横3段 W1200-J		74,700	78,700					83					
3-3844-03	ジャングルセット 片面 縦5列・横3段 W1500-J		78,300	82,400					83					
3-3844-04	ジャングルセット 片面 縦5列・横3段 W1800-J		82,800	87,100					83					
3-3846-01	流し台バックガードグロメット加工 中央実装台用 一式セット(グロメット2セット+加工費) MG-13		41,200	43,400					145					
3-3847-01	ピベット洗浄器用ステンレス流し台 低床型 600×600×400mm DSA-6640		349,000	367,000					141					
3-3851-01	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 1800×1200×800 SAO-1812CBW		578,000	700,000					74					
3-3851-02	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 2400×1200×800 SAO-2412CBW		705,000	875,000					74					
3-3851-03	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 3000×1200×800 SAO-3012CBW		839,000	991,000					74					
3-3851-04	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 3600×1200×800 SAO-3612CBW		942,000	1,150,000					74					
3-3852-01	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 1800×1500×800 SAO-1815CBW		623,000	742,000					74					
3-3852-02	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 2400×1500×800 SAO-2415CBW		718,000	869,000					74					
3-3852-03	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 3000×1500×800 SAO-3015CBW		889,000	1,023,000					74					
3-3852-04	中央実装台 木製ホワイトタイプ・ケモ型 3600×1500×800 SAO-3615CBW		1,051,000	1,304,000					74					
3-3890-11	薬品器具戸棚 1200×400/500×800/1800mm YJA-1250		325,000	387,000					191					
3-3890-12	薬品器具戸棚 1500×400/500×800/1800mm YJA-1550		379,000	452,000					191					
3-3890-13	薬品器具戸棚 1800×400/500×800/1800mm YJA-1850		438,000	522,000					191					
3-3891-11	薬品器具戸棚 1200×400/750×800/1800mm YJB-1275		366,000	436,000					191					
3-3891-12	薬品器具戸棚 1500×400/750×800/1800mm YJB-1575		411,000	490,000					191					
3-3891-13	薬品器具戸棚 1800×400/750×800/1800mm YJB-1875		477,000	568,000					191					
3-416-01	マテリアルワゴン 3011型		111,000	123,000	1047	1047								
3-4183-11	サイド実装台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SOA-1875		237,000	285,000	813	813			43					
3-4183-12	サイド実装台 (木製タイプ) 2400×750×800 mm SOA-2475		283,000	340,000	813	813			43					
3-4183-13	サイド実装台 (木製タイプ) 3000×750×800 mm SOA-3075		343,000	412,000	813	813			43					
3-4183-14	サイド実装台 (木製タイプ) 3600×750×800 mm SOA-3675		413,000	496,000	813	813			43					
3-4184-11	サイド実装台 (木製タイプ) 1800×900×800 mm SOA-1890		273,000	328,000	813	813			43					
3-4184-12	サイド実装台 (木製タイプ) 2400×900×800 mm SOA-2490		330,000	397,000	813	813			43					
3-4184-13	サイド実装台 (木製タイプ) 3000×900×800 mm SOA-3090		409,000	491,000	813	813			43					
3-4184-14	サイド実装台 (木製タイプ) 3600×900×800 mm SOA-3690		472,000	567,000	813	813			43					
3-4185-11	サイド実装台 木製タイプ (1800×750×800mm) SQA-1875		236,000	284,000	813	813	892		43					
3-4185-12	サイド実装台 木製タイプ (2400×750×800mm) SQA-2475		283,000	340,000	813	813	892		43					
3-4185-13	サイド実装台 木製タイプ (3000×750×800mm) SQA-3075		343,000	409,000	813	813	892		43					
3-4185-14	サイド実装台 木製タイプ (3600×750×800mm) SQA-3675		420,000	505,000	813	813	892		43					
3-4186-11	サイド実装台 木製タイプ (1800×900×800mm) SQA-1890		290,000	348,000	813	813	892		43					
3-4186-12	サイド実装台 木製タイプ (2400×900×800mm) SQA-2490		344,000	403,000	813	813	892		43					
3-4186-13	サイド実装台 木製タイプ (3000×900×800mm) SQA-3090		450,000	496,000	813	813	892		43					
3-4186-14	サイド実装台 木製タイプ (3600×900×800mm) SQA-3690		507,000	609,000	813	813	892		43					
3-4187-11	サイド実装台 (木製タイプ) 1500×750×800 mm SSB-1575		208,000	250,000					42					
3-4187-12	サイド実装台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SSB-1875		224,000	249,000					42					
3-4188-11	流し台 ステンレス(SUS304) 600×750×800/930mm DWA-675R		314,000	399,000					138					
3-4188-12	流し台 ステンレス(SUS304) 900×750×800/930mm DWA-975R		355,000	448,000					138					
3-4188-13	流し台 ステンレス(SUS304) 1200×750×800/930mm DWA-1275R		394,000	493,000					138					
3-4188-14	流し台 ステンレス(SUS304) 1500×750×800/930mm DWA-1575R		437,000	543,000					138					
3-4188-15	流し台 ステンレス(SUS304) 1800×750×800/930mm DWA-1875R		482,000	594,000					138					
3-4189-11	サイド実装台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HTI-675		172,000	197,000	815	815			67					
3-4189-12	サイド実装台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HTI-975		184,000	208,000	815	815			67					
3-4189-13	サイド実装台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HTI-1275		205,000	235,000	815	815			67					
3-4189-14	サイド実装台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HTI-1575		302,000	346,000	815	815			67					
3-4189-15	サイド実装台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HTI-1875		377,000	437,000	815	815			67					
3-4189-16	サイド実装台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HTI-2475		418,000	483,000	815	815			67					
3-4189-17	サイド実装台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HTI-3075		491,000	558,000	815	815			67					
3-4189-18	サイド実装台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HTI-3675		619,000	716,000	815	815			67					
3-4190-11	サイド実装台 フレームタイプ (600×750×800mm) HTF-675		165,000	193,000			897		67					
3-4190-12	サイド実装台 フレームタイプ (900×750×800mm) HTF-975		173,000	201,000			897		67					
3-4190-13	サイド実装台 フレームタイプ (1200×750×800mm) HTF-1275		195,000	228,000			897		67					
3-4190-14	サイド実装台 フレームタイプ (1500×750×800mm) HTF-1575		293,000	340,000			897		67					
3-4190-15	サイド実装台 フレームタイプ (1800×750×800mm) HTF-1875		368,000	430,000			897		67					
3-4190-16	サイド実装台 フレームタイプ (2400×750×800mm) HTF-2475		409,000	477,000			897		67					
3-4190-17	サイド実装台 フレームタイプ (3000×750×800mm) HTF-3075		483,000	553,000			897		67					
3-4190-18	サイド実装台 フレームタイプ (3600×750×800mm) HTF-3675		611,000	711,000			897		67					
3-4191-11	サイド実装台 (フレームタイプ) 1800×750×800/1800 mm HTK-1875G		521,000	585,000					69					
3-4191-12	サイド実装台 (フレームタイプ) 2400×750×800/1800 mm HTK-2475G		599,000	676,000					69					
3-4191-13	サイド実装台 (フレームタイプ) 3000×750×800/1800 mm HTK-3075G		732,000	790,000					69					
3-4191-14	サイド実装台 (フレームタイプ) 3600×750×800/1800 mm HTK-3675G		909,000	1,017,000					69					
3-4192-11	サイド実装台 (フレームタイプ・コーナー用) 1000×1000×800 mm HJA-1010		236,000	260,000					61					
3-4192-12	サイド実装台 (フレームタイプ・コーナー用) 1150×1150×800 mm HJA-1111		333,000	367,000					61					
3-4194-01	サイド実装台 ホワイト天板・フレームタイプ 900×750×800 HTO-975W		159,000	183,000	816	816								

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助 2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	資研対策カ ログ 頁
3-4271-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型・試薬棚付き 3000×1500×800/1915mm SSAJ-3015	1,375,000	1,513,000					120					
3-4271-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型・試薬棚付き 3600×1500×800/1915mm SSAJ-3615	1,550,000	1,705,000					120					
3-4272-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 1800×1200×800mm SSAO-1812	761,000	838,000					121					
3-4272-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 2400×1200×800mm SSAO-2412	914,000	1,006,000					121					
3-4272-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3000×1200×800mm SSAO-3012	1,111,000	1,223,000					121					
3-4272-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3600×1200×800mm SSAO-3612	1,203,000	1,324,000					121					
3-428-01	ナフロン(R)PTFEチューブ(グリーンバック) 内径φ4×外径φ6mm	2,710	2,820	1866	1866								
3-428-02	ナフロン(R)PTFEチューブ(グリーンバック) 内径φ6×外径φ8mm	2,770	2,930	1866	1866								
3-428-03	ナフロン(R)PTFEチューブ(グリーンバック) 内径φ8×外径φ10mm	3,670	3,840	1866	1866								
3-428-04	ナフロン(R)PTFEチューブ(グリーンバック) 内径φ10×外径φ12mm	3,850	4,040	1866	1866								
3-429-01	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(グリーンバック) 内径φ1.59×外径φ3.17mm	2,300	2,340	1868	1868								
3-429-02	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(グリーンバック) 内径φ3.17×外径φ6.35mm	5,630	5,810	1868	1868								
3-429-03	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(グリーンバック) 内径φ4.35×外径φ6.35mm	5,200	5,320	1868	1868								
3-429-04	ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ(グリーンバック) 内径φ6.35×外径φ9.52mm	7,580	7,850	1868	1868								
3-4313-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 1800×1500×800mm SSAO-1815	773,000	851,000					121					
3-4313-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 2400×1500×800mm SSAO-2415	933,000	1,027,000					121					
3-4313-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3000×1500×800mm SSAO-3015	1,130,000	1,243,000					121					
3-4313-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3600×1500×800mm SSAO-3615	1,226,000	1,349,000					121					
3-4314-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 1800×1200×800mm SSB0-1812	732,000	806,000					121					
3-4314-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 2400×1200×800mm SSB0-2412	888,000	977,000					121					
3-4314-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 3000×1200×800mm SSB0-3012	1,046,000	1,151,000					121					
3-4314-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 3600×1200×800mm SSB0-3612	1,190,000	1,309,000					121					
3-4315-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 1800×1500×800mm SSB0-1815	750,000	825,000					121					
3-4315-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 2400×1500×800mm SSB0-2415	905,000	996,000					121					
3-4315-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 3000×1500×800mm SSB0-3015	1,070,000	1,177,000					121					
3-4315-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ・フラット型 3600×1500×800mm SSB0-3615	1,199,000	1,319,000					121					
3-4316-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HTO-675	124,000	143,000	815	815	895	69	63					
3-4316-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HTO-975	131,000	151,000	815	815	895	69	63					
3-4316-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HTO-1275	155,000	179,000	815	815	895	69	63					
3-4316-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HTO-1575	191,000	216,000	815	815	895	69	63					
3-4316-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HTO-1875	267,000	308,000	815	815	895	69	63					
3-4316-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HTO-2475	308,000	355,000	815	815	895	69	63					
3-4316-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HTO-3075	381,000	431,000	815	815	895	69	63					
3-4316-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HTO-3675	508,000	585,000	815	815	895	69	63					
3-4317-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×900×800 mm HTO-690	150,000	175,000	815	815	895		63					
3-4317-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×900×800 mm HTO-990	162,000	189,000	815	815	895		63					
3-4317-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×900×800 mm HTO-1290	190,000	221,000	815	815	895		63					
3-4317-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×900×800 mm HTO-1590	232,000	270,000	815	815	895		63					
3-4317-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×900×800 mm HTO-1890	317,000	375,000	815	815	895		63					
3-4317-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×900×800 mm HTO-2490	372,000	432,000	815	815	895		63					
3-4317-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×900×800 mm HTO-3090	460,000	525,000	815	815	895		63					
3-4317-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×900×800 mm HTO-3690	615,000	714,000	815	815	895		63					
3-4319-11	サイド実験台 (木製タイプ) 1500×750×800 mm SWA-1575	212,000	255,000					42					
3-4319-12	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SWA-1875	258,000	282,000					42					
3-4320-11	サイド実験台 (木製タイプ・ガラス戸付) 1800×750×800/1800 mm SQO-1875G	365,000	441,000					45					
3-4320-12	サイド実験台 (木製タイプ・ガラス戸付) 2400×750×800/1800 mm SQO-2475G	449,000	550,000					45					
3-4320-13	サイド実験台 (木製タイプ・ガラス戸付) 3000×750×800/1800 mm SQO-3075G	554,000	658,000					45					
3-4321-11	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×750×800/1800 mm SQO-1875	341,000	410,000					45					
3-4321-12	サイド実験台 (木製タイプ) 2400×750×800/1800 mm SQO-2475	407,000	489,000					45					
3-4321-13	サイド実験台 (木製タイプ) 3000×750×800/1800 mm SQO-3075	498,000	583,000					45					
3-4343-11	サイド実験台 (木製タイプ・ガラス戸付) 1800×750×800/1800 mm SQN-1875G	365,000	410,000					45					
3-4343-12	サイド実験台 (木製タイプ・ガラス戸付) 2400×750×800/1800 mm SQN-2475G	463,000	490,000					45					
3-4343-13	サイド実験台 (木製タイプ・ガラス戸付) 3000×750×800/1800 mm SQN-3075G	564,000	658,000					45					
3-4344-11	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×750×800/1800 mm SQN-1875	342,000	411,000					45					
3-4344-12	サイド実験台 (木製タイプ) 2400×750×800/1800 mm SQN-2475	421,000	441,000					45					
3-4344-13	サイド実験台 (木製タイプ) 3000×750×800/1800 mm SQN-3075	501,000	581,000					45					
3-4345-11	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 1800×750×800 mm SQA-1875SD	253,000	306,000					44					
3-4345-12	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 2400×750×800 mm SQA-2475SD	300,000	362,000					44					
3-4345-13	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 3000×750×800 mm SQA-3075SD	360,000	433,000					44					
3-4347-11	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 450×750×800 mm SIA-475SD	88,300	109,000					37					
3-4347-12	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 600×750×800 mm SIA-675SD	113,000	138,000					37					
3-4347-13	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 900×750×800 mm SIA-975SD	161,000	195,000					37					
3-4347-14	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 1200×750×800 mm SIA-1275SD	198,000	241,000					37					
3-4347-15	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 1500×750×800 mm SIA-1575SD	253,000	296,000					37					
3-4347-16	サイド実験台 (木製タイプ・スライド棚付き) 1800×750×800 mm SIA-1875SD	282,000	341,000					37					
3-4348-11	サイド実験台 (木製タイプ) 450×750×800 mm SYA-475	71,700	86,300	811	811			37					
3-4348-12	サイド実験台 (木製タイプ) 600×750×800 mm SYA-675	75,900	91,100	811	811			37					
3-4348-13	サイド実験台 (木製タイプ) 900×750×800 mm SYA-975	104,000	125,000	811	811			37					
3-4348-14	サイド実験台 (木製タイプ) 1200×750×800 mm SYA-1275	125,000	151,000	811	811			37					
3-4348-15	サイド実験台 (木製タイプ) 1500×750×800 mm SYA-1575	182,000	219,000	811	811			37					
3-4348-16	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SYA-1875	209,000	252,000	811	811			37					
3-4348-17	サイド実験台 (木製タイプ) 2400×750×800 mm SYA-2475	248,000	298,000	811	811			37					
3-4348-18	サイド実験台 (木製タイプ) 3000×750×800 mm SYA-3075	360,000	433,000	811	811			37					
3-4349-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HTE-675	183,000	215,000					67					
3-4349-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HTE-975	192,000	224,000					67					
3-4349-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HTE-1275	215,000	252,000					67					
3-4349-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HTE-1575	312,000	362,000					67					
3-4349-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HTE-1875	388,000	454,000					67					
3-4349-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HTE-2475	430,000	502,000					67					
3-4349-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HTE-3075	501,000	574,000					67					
3-4349-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HTE-3675	629,000	732,000					67					
3-4413-11	サイド実験台 (フレームタイプ)LED照明付 1800×750×800/1870 mm HSK-1875EG	508,000	586,000					68					
3-4413-12	サイド実験台 (フレームタイプ)LED照明付 2400×750×800/1870 mm HSK-2475EG	647,000	711,000					68					
3-4413-13	サイド実験台 (フレームタイプ)LED照明付 3000×750×800/1870 mm HSK-3075EG	738,000	800,000					68					
3-4413-14	サイド実験台 (フレームタイプ)LED照明付 3600×750×800/1870 mm HSK-3675EG	885,000	1,001,000					68					
3-4414-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HSI-675	158,000	176,000					66					
3-4414-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HSI-975	165,000	184,000					66					
3-4414-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HSI-1275	186,000	208,000					66					
3-4414-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HSI-1575	273,000	311,000					66					
3-4414-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HSI-1875	339,000	387,000					66					
3-4414-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HSI-2475	380,000	434,000					66					
3-4414-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HSI-3075	425,000	486,000					66					
3-4414-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HSI-3675	535,000	613,000					66					
3-4465-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HSG-675	167,000	196,000					66					
3-4465-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HSG-975	174,000	204,000					66					
3-4465-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HSG-1275	197,000	231,000					66					
3-4465-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HSG-1575	284,000	334,000					66					

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
3-4473-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HSF-1875	331,000	382,000	815	815			66					
3-4473-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HSF-2475	371,000	428,000	815	815			66					
3-4473-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HSF-3075	416,000	480,000	815	815			66					
3-4473-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HSF-3675	527,000	607,000	815	815			66					
3-4474-01	カート オールスチールタイプ 開き戸×1個 450×470×570mm S1L	115,000	127,000					123					
3-4474-02	カート オールスチールタイプ 引出し×1段+開き戸×1個 450×470×570mm S2L	121,000	134,000					123					
3-4474-03	カート オールスチールタイプ 引出し×3段 450×470×570mm S3L	133,000	147,000					123					
3-4474-04	カート オールスチールタイプ 開き戸×1個 450×470×685mm S1H	149,000	164,000					123					
3-4474-05	カート オールスチールタイプ 引出し×1段+開き戸×1個 450×470×685mm S2H	156,000	172,000					123					
3-4474-06	カート オールスチールタイプ 引出し×4段 450×470×685mm S4H	171,000	189,000					123					
3-4474-07	廃液タンク用カート 380×480×561.5mm SC	158,000	174,000					123					
3-4475-01	サイド実験台 スチールユニット・ケコミ型 1800×900×800 SSQA-1890	426,000	469,000					122					
3-4475-02	サイド実験台 スチールユニット・ケコミ型 2400×900×800 SSQA-2490	512,000	564,000					122					
3-4475-03	サイド実験台 スチールユニット・ケコミ型 3000×900×800 SSQA-3090	646,000	711,000					122					
3-4475-04	サイド実験台 スチールユニット・ケコミ型 3600×900×800 SSQA-3690	691,000	761,000					122					
3-4477-03	流し台 スチールタイプ オープン 1200×600×800mm SDSA-1260	324,000	357,000					121					
3-4477-04	流し台 スチールタイプ オープン 1500×600×800mm SDSA-1560	368,000	405,000					121					
3-4478-01	流し台 スチールタイプ オープン 600×750×800mm SDSA-675	293,000	323,000					121					
3-4478-02	流し台 スチールタイプ オープン 900×750×800mm SDSA-975	324,000	357,000					121					
3-4478-03	流し台 スチールタイプ オープン 1200×750×800mm SDSA-1275	364,000	401,000					121					
3-4478-04	流し台 スチールタイプ オープン 1500×750×800mm SDSA-1575	407,000	448,000					121					
3-4478-05	流し台 スチールタイプ オープン 1800×750×800mm SDSA-1875	452,000	498,000					121					
3-4479-03	流し台 スチールタイプ 扉付き 1200×600×800mm SDSB-1260	357,000	393,000					121					
3-4479-04	流し台 スチールタイプ 扉付き 1500×600×800mm SDSB-1560	405,000	446,000					121					
3-4480-01	流し台 スチールタイプ 扉付き 600×750×800mm SDSB-675	326,000	359,000					121					
3-4480-02	流し台 スチールタイプ 扉付き 900×750×800mm SDSB-975	356,000	392,000					121					
3-4480-03	流し台 スチールタイプ 扉付き 1200×750×800mm SDSB-1275	397,000	437,000					121					
3-4480-04	流し台 スチールタイプ 扉付き 1500×750×800mm SDSB-1575	447,000	492,000					121					
3-4480-05	流し台 スチールタイプ 扉付き 1800×750×800mm SDSB-1875	511,000	563,000					121					
3-4481-03	流し台 スチールタイプ 折扉 1200×600×800mm SDSC-1260	446,000	491,000					121					
3-4481-04	流し台 スチールタイプ 折扉 1500×600×800mm SDSC-1560	498,000	548,000					121					
3-4482-03	流し台 スチールタイプ 折扉 1200×750×800mm SDSC-1275	491,000	541,000					121					
3-4482-04	流し台 スチールタイプ 折扉 1500×750×800mm SDSC-1575	538,000	592,000					121					
3-4482-05	流し台 スチールタイプ 折扉 1800×750×800mm SDSC-1875	618,000	680,000					121					
3-4484-01	廃液保管用排気フース 900×900×2000 WLB-900	649,000	717,000					208					
3-4485-01	アルミ製実験台フード 両面タイプ・バランスサッシ式 1500×1500×1500mm MAW-1515	1,970,000	2,069,000					282					
3-4485-02	アルミ製実験台フード 両面タイプ・バランスサッシ式 1800×1500×1500mm MAW-1815	2,191,000	2,301,000					282					
3-4485-03	アルミ製実験台フード 両面タイプ・バランスサッシ式 2400×1500×1500mm MAW-2415	3,437,000	3,609,000					282					
3-4485-04	アルミ製実験台フード 両面タイプ・バランスサッシ式 3000×1500×1500mm MAW-3015	3,727,000	3,914,000					282					
3-4485-05	アルミ製実験台フード 両面タイプ・バランスサッシ式 3600×1500×1500mm MAW-3615	4,110,000	4,316,000					282					
3-4485-06	アルミ製実験台 フード (両面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 1500×1500×1500mm MAW-1515L	2,154,000	2,262,000					282					
3-4485-07	アルミ製実験台 フード (両面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 1800×1500×1500mm MAW-1815L	2,407,000	2,528,000					282					
3-4485-08	アルミ製実験台 フード (両面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 2400×1500×1500mm MAW-2415L	3,689,000	3,874,000					282					
3-4485-09	アルミ製実験台 フード (両面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 3000×1500×1500mm MAW-3015L	4,031,000	4,233,000					282					
3-4485-10	アルミ製実験台 フード (両面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 3600×1500×1500mm MAW-3615L	4,412,000	4,633,000					282					
3-4486-01	アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 1200×750×1500mm MAS-1275	1,298,000	1,363,000					283					
3-4486-02	アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 1500×750×1500mm MAS-1575	1,483,000	1,558,000					283					
3-4486-03	アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 1800×750×1500mm MAS-1875	1,682,000	1,767,000					283					
3-4486-04	アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 2400×750×1500mm MAS-2475	2,330,000	2,447,000					283					
3-4486-05	アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 3000×750×1500mm MAS-3075	2,609,000	2,740,000					283					
3-4486-06	アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 3600×750×1500mm MAS-3675	2,945,000	3,093,000					283					
3-4486-07	アルミ製実験台フード (片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 1200×750×1500mm MAS-1275L	1,444,000	1,517,000					283					
3-4486-08	アルミ製実験台フード (片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 1500×750×1500mm MAS-1575L	1,628,000	1,710,000					283					
3-4486-09	アルミ製実験台フード (片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 1800×750×1500mm MAS-1875L	1,836,000	1,928,000					283					
3-4486-10	アルミ製実験台フード (片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 2400×750×1500mm MAS-2475L	2,494,000	2,619,000					283					
3-4486-11	アルミ製実験台フード (片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 3000×750×1500mm MAS-3075L	2,806,000	2,947,000					283					
3-4486-12	アルミ製実験台フード (片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 3600×750×1500mm MAS-3675L	3,129,000	3,286,000					283					
3-4487-01	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 1500×750×800 SSTA-1500	326,000	359,000					122					
3-4487-02	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 1800×750×800 SSTA-1800	340,000	374,000					122					
3-4487-03	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 2400×750×800 SSTA-2400	401,000	442,000					122					
3-4487-04	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 3000×750×800 SSTA-3000	469,000	516,000					122					
3-4487-05	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 3600×750×800 SSTA-3600	501,000	552,000					122					
3-4489-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HSO-675	104,000	120,000	813	813	895		62					
3-4489-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HSO-975	110,000	127,000	813	813	895		62					
3-4489-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HSO-1275	132,000	153,000	813	813	895		62					
3-4489-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HSO-1575	154,000	178,000	813	813	895		62					
3-4489-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HSO-1875	221,000	255,000	813	813	895		62					
3-4489-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HSO-2475	263,000	303,000	813	813	895		62					
3-4489-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HSO-3075	306,000	353,000	813	813	895		62					
3-4489-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HSO-3675	417,000	480,000	813	813	895		62					
3-4490-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×900×800 mm HSO-690	134,000	155,000	813	813	895		62					
3-4490-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×900×800 mm HSO-990	140,000	162,000	813	813	895		62					
3-4490-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×900×800 mm HSO-1290	172,000	198,000	813	813	895		62					
3-4490-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×900×800 mm HSO-1590	189,000	218,000	813	813	895		62					
3-4490-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×900×800 mm HSO-1890	286,000	330,000	813	813	895		62					
3-4490-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×900×800 mm HSO-2490	340,000	392,000	813	813	895		62					
3-4490-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×900×800 mm HSO-3090	380,000	438,000	813	813	895		62					
3-4490-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×900×800 mm HSO-3690	541,000	623,000	813	813	895		62					
3-4491-01	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 2400×1200×800/930mm SSAI-2412	1,054,000	1,160,000					120					
3-4491-02	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3000×1200×800/930mm SSAI-3012	1,222,000	1,345,000					120					
3-4491-03	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3600×1200×800/930mm SSAI-3612	1,419,000	1,561,000					120					
3-4491-04	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 4200×1200×800/930mm SSAI-4212	1,522,000	1,675,000					120					
3-4492-01	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 2400×1500×800/930mm SSAI-2415	1,140,000	1,254,000					120					
3-4492-02	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3000×1500×800/930mm SSAI-3015	1,297,000	1,427,000					120					
3-4492-03	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 3600×1500×800/930mm SSAI-3615	1,491,000	1,641,000					120					
3-4492-04	中央実験台 スチールタイプ・ケコミ型 4200×1500×800/930mm SSAI-4215	1,609,000	1,770,000					120					
3-456-01	酸素ボンベ運搬車 6000L用 3027	44,000	48,400	1060	1060								
3-456-02	酸素ボンベ運搬車 1500L用 3028	20,000	30,000	1060	1060								
3-4582-11	試薬棚 (片面型・LED照明付き) 900×200×1070mm TDA-920E	101,000	109,000					81					
3-4582-12	試薬棚 (片面型・LED照明付き) 1200×200×1070mm TDA-1220E	114,000	119,000					81					
3-4582-13	試薬棚 (片面型・LED照明付き) 1500×200×1070mm TDA-1520E	130,000	137,000					81					
3-4582-14	試薬棚 (片面型・LED照明付き) 1800×200×1070mm TDA-1820E	162,000	174,000					81					
3-4582-15	試薬棚 TDA-930E	115,000	124,000					81					
3-4582-16	試薬棚 TDA-1230E	130,000	136,000					81					
3-4582-17	試薬棚 TDA-1530E	146,000	154,000					81					
3-4582-18	試薬棚 TDA-1830E	185,000	198,000					81					
3-4583-11	試薬棚 (片面型・ガラス戸付き・LED照明												

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス前2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
3-4586-12	天秤台（上皿天秤用）1200×600×750mm WSA-1260	379,000	437,000	820	820			166				179	
3-4586-13	天秤台（上皿天秤用）900×750×750mm WSA-975	354,000	408,000	820	820			166				179	
3-4586-14	天秤台（上皿天秤用）1200×750×750mm WSA-1275	490,000	564,000	820	820			166				179	
3-4587-11	天秤台（マイクロ0.1mg天秤用）900×750×750mm WTA-975	529,000	583,000	820	820			166					
3-4588-11	天秤台（セミマイクロ0.1mg天秤用）900×750×750mm WUA-975	606,000	667,000	820	820			166					
3-4589-11	天秤台（マイクロ0.001mg天秤用）900×750×750mm WVA-975	939,000	1,034,000	820	820			167					
3-4647-02	災害用レトルト食品 カレーごはん 50袋入 7043402	25,000	30,000								277		
3-4647-03	災害用レトルト食品 中華ごはん 50袋入 7043403	25,000	30,000								277		
3-4647-06	災害用レトルト食品 かぼちゃがゆ 50袋入 7043406	25,000	27,000								277		
3-4647-08	災害用レトルト食品 野菜スープ 50袋入 7043408	25,000	27,000								277		
3-4647-09	災害用レトルト食品 クリームスープ 50袋入 7043409	25,000	27,000								277		
3-465-03	ステップツール ベージュ 2523V	22,000	15,500	1063	1063								
3-4663-21	マジックライス 白飯 1箱 20食入 1FMR31014AE	6,000	6,600	2370	2370	560					275		
3-4663-22	マジックライス 五目ご飯 20食入 1FMR31032AE	7,600	8,400			560							
3-4663-24	マジックライス ドライカレー 20食入 1FMR31033AE	7,600	8,400			560							
3-4663-27	マジックライス 青菜ご飯 20食入 1FMR31011AE	7,000	7,800	2370	2370	560					275		
3-4663-28	マジックライス 梅じやこご飯 20食入 1FMR31012AE	7,000	7,800	2370	2370	560					275		
3-4663-29	マジックライス わかめご飯 20食入 1FMR31022AE	7,000	7,800	2370	2370	560					275		
3-4663-30	マジックライス チューハン	7,600	8,400	2370	2370	560					275		
3-4836-01	使い捨てカーエブロン ホワイト 1袋(200枚×5巻入) OA301W	34,000	37,000				111						
3-4836-02	使い捨てカーエブロン イエロー 1袋(200枚×5巻入) OA301Y	34,000	37,000				111						
3-4836-03	使い捨てカーエブロン レッド 1袋(200枚×5巻入) OA301R	34,000	37,000				111						
3-4836-04	使い捨てカーエブロン ブルー 1袋(200枚×5巻入) OA301B	34,000	37,000				111						
3-4836-05	使い捨てカーエブロン グリーン 1袋(200枚×5巻入) OA301G	34,000	37,000				111						
3-4889-11	電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ（100MHz以下向け）	23,640	30,730	2550	2550								
3-4889-12	電磁波シールドクロス 0.6mm厚タイプ	28,560	37,130	2550	2550								
3-4920-01	培養用高品質寒天 500g BA-10	8,400	8,900	1414	1414								
3-5437-21	減菌採水瓶 100mL ハビ付無 MSM-100 1本×100袋入 1900-01	11,300	12,300	597	597							505	
3-5437-22	減菌採水瓶 100mL ハビ付有 MSM-100H 1本×100袋入 1901-01	12,500	13,500	597	597		36					505	
3-5438-21	減菌採水瓶 200mL ハビ付無 MSK-200 1本×100袋入 1900-02	14,000	15,200	597	597							505	
3-5438-22	減菌採水瓶 200mL ハビ付有 MSK-200H 1本×100袋入 1901-02	15,000	16,200	597	597		36					505	
3-5693-21	サイド実験台（木製タイプ）450×750×800 mm SHA-475	69,700	79,700	812	812	893		41					
3-5693-22	サイド実験台（木製タイプ）600×750×800 mm SHA-675	78,200	94,100	812	812	893		41					
3-5693-23	サイド実験台（木製タイプ）900×750×800 mm SHA-975	109,000	131,000	812	812	893		41					
3-5693-24	サイド実験台（木製タイプ）1200×750×800 mm SHA-1275	138,000	166,000	812	812			41					
3-5693-25	サイド実験台（木製タイプ）1500×750×800 mm SHA-1575	184,000	221,000	812	812			41					
3-5693-26	サイド実験台（木製タイプ）1800×750×800 mm SHA-1875	215,000	258,000	812	812			41					
3-5693-27	サイド実験台（木製タイプ）2400×750×800 mm SHA-2475	274,000	330,000	812	812			41					
3-5693-28	サイド実験台（木製タイプ）3000×750×800 mm SHA-3075	368,000	442,000	812	812			41					
3-5699-21	サイド実験台（木製タイプ）1200×750×800 mm SKA-1275	157,000	189,000					39					
3-5699-22	サイド実験台（木製タイプ）1500×750×800 mm SKA-1575	198,000	238,000					39					
3-5699-23	サイド実験台（木製タイプ）1800×750×800 mm SKA-1875	218,000	262,000					39					
3-5705-21	サイド実験台（木製タイプ）1200×750×800 mm SNA-1275	168,000	202,000	812	812	892		38					
3-5705-22	サイド実験台（木製タイプ）1500×750×800 mm SNA-1575	201,000	240,000	812	812	892		38					
3-5705-23	サイド実験台（木製タイプ）1800×750×800 mm SNA-1875	210,000	257,000	812	812	892		38					
3-5717-21	サイド実験台（木製タイプ）1200×750×800 mm SVA-1275	168,000	202,000	812	812			42					
3-5717-22	サイド実験台（木製タイプ）1500×750×800 mm SVA-1575	201,000	232,000	812	812			42					
3-5717-23	サイド実験台（木製タイプ）1800×750×800 mm SVA-1875	210,000	253,000	812	812			42					
35-7304-55	PPピーカー1000mL 1個 3573-04	420	460	1719	1719							456	
35-7305-55	PPピーカー500mL 1個 3573-05	240	260	1719	1719							456	
35-7306-55	PPピーカー300mL 1個 3573-06	180	200	1719	1719							456	
35-7307-55	PPピーカー200mL 1個 3573-07	150	170	1719	1719							456	
35-7308-55	PPピーカー100mL 1個 3573-08	120	130	1719	1719							456	
35-7309-55	PPピーカー50mL 1個 3573-09	110	120	1719	1719							456	
3-5753-21	サイド実験台（フレームタイプ）1800×750×800/1800 mm HSK-1875	434,000	505,000					68					
3-5753-22	サイド実験台（フレームタイプ）2400×750×800/1800 mm HSK-2475	497,000	578,000					68					
3-5753-23	サイド実験台（フレームタイプ）3000×750×800/1800 mm HSK-3075	564,000	648,000					68					
3-5753-24	サイド実験台（フレームタイプ）3600×750×800/1800 mm HSK-3675	735,000	857,000					68					
3-5760-11	測定台 1500×750×750mm WRA-1575	219,000	263,000	820	820			167					
3-5760-12	測定台 1800×750×750mm WRA-1875	273,000	315,000	820	820			167					
3-5766-11	薬品器具戸棚 900×400/750×800/1800mm YCB-975	299,000	356,000					186					
3-5766-12	薬品器具戸棚 1200×400/750×800/1800mm YCB-1275	322,000	384,000					186					
3-5766-13	薬品器具戸棚 1500×400/750×800/1800mm YCB-1575	367,000	437,000					186					
3-5766-14	薬品器具戸棚 1800×400/750×800/1800mm YCB-1875	434,000	517,000					186					
3-5767-11	薬品器具戸棚 900×400/750×800/1800mm YDB-975	318,000	379,000	882	882			187					
3-5767-12	薬品器具戸棚 1200×400/750×800/1800mm YDB-1275	349,000	416,000	882	882			187					
3-5767-13	薬品器具戸棚 1500×400/750×800/1800mm YDB-1575	409,000	487,000	882	882			187					
3-5767-14	薬品器具戸棚 1800×400/750×800/1800mm YDB-1875	487,000	580,000	882	882			187					
3-5770-11	薬品器具戸棚 900×400/750×800/1800mm YEB-975	318,000	379,000	882	882			188					
3-5770-12	薬品器具戸棚 1200×400/750×800/1800mm YEB-1275	363,000	433,000	882	882			188					
3-5770-13	薬品器具戸棚 1500×400/750×800/1800mm YEB-1575	423,000	504,000	882	882			188					
3-5770-14	薬品器具戸棚 1800×400/750×800/1800mm YEB-1875	514,000	612,000	882	882			188					
3-5774-11	薬品器具戸棚 900×400/750×800/2400mm YFB-975	397,000	473,000					189					
3-5774-12	薬品器具戸棚 1200×400/750×800/2400mm YFB-1275	433,000	516,000					189					
3-5774-13	薬品器具戸棚 1500×400/750×800/2400mm YFB-1575	526,000	616,000					189					
3-5774-14	薬品器具戸棚 1800×400/750×800/2400mm YFB-1875	625,000	744,000					189					
3-5775-11	薬品器具戸棚 900×400/750×800/2400mm YGB-975	414,000	493,000					190					
3-5775-12	薬品器具戸棚 1200×400/750×800/2400mm YGB-1275	464,000	553,000					190					
3-5775-13	薬品器具戸棚 1500×400/750×800/2400mm YGB-1575	559,000	666,000					190					
3-5775-14	薬品器具戸棚 1800×400/750×800/2400mm YGB-1875	676,000	805,000					190					
3-5776-11	試薬棚（片面型）900×200×710mm TCA-920	48,700	58,700					79					
3-5776-12	試薬棚（片面型）1200×200×710mm TCA-1220	54,200	64,700					79					
3-5776-13	試薬棚（片面型）1500×200×710mm TCA-1520	61,500	70,400					79					
3-5776-14	試薬棚（片面型）1800×200×710mm TCA-1820	88,700	107,000					79					
3-5776-15	試薬棚 TCA-930	56,300	67,700					79					
3-5776-16	試薬棚 TCA-1230	62,500	74,600					79					
3-5776-17	試薬棚 TCA-1530	69,900	79,900					79					
3-5776-18	試薬棚 TCA-1830	102,000	123,000					79					
3-5778-11	試薬棚（片面型・ガラス戸付き）900×200×1000mm TEA-920	72,400	87,800	822	822			81					
3-5778-12	試薬棚（片面型・ガラス戸付き）1200×200×1000mm TEA-1220	83,800	105,000	822	822			81					
3-5778-13	試薬棚（片面型・ガラス戸付き）1500×200×1000mm TEA-1520	106,000	123,000	822	822			81					
3-5778-14	試薬棚（片面型・ガラス戸付き）1800×200×1000mm TEA-1820	130,000	158,000	822	822			81					
3-5778-15	試薬棚 TEA-930	81,500	98,900					81					
3-5778-16	試薬棚 TEA-1230	95,500	120,000					81					
3-5778-17	試薬棚 TEA-1530	122,000	142,000					81					
3-5778-18	試薬棚 TEA-1830	149,000	181,000					81					
3-5779-11	試薬棚（両面型）900×300×710mm TDB-930	54,300	65,200					78					
3-5779-12	試薬棚（両面型）1200×300×710mm TDB-1230	61,500	70,400					78					
3-5779-13	試薬棚（両面型）1500×300×710mm TDB-1530	65,700	81,100					78					
3-5779-14	試薬棚（両面型）1800×300×710mm TDB-1830	99,900	120,000					78					
3-5779-15	試薬棚 TDB-945	60,700	73,100										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス前2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
3-5790-12	流し台 ステンレス(SUS304) 1200×750×800/960mm DWF-1275	363,000	454,000					137					
3-5790-13	流し台 ステンレス(SUS304) 1500×750×800/960mm DWF-1575	414,000	530,000					137					
3-5790-14	流し台 ステンレス(SUS304) 1800×750×800/960mm DWF-1875	456,000	589,000					137					
3-5791-11	流し台 ステンレス(SUS304) 1200×750×800mm DWG-1275	339,000	428,000					136					
3-5791-12	流し台 ステンレス(SUS304) 1500×750×800mm DWG-1575	388,000	482,000					136					
3-5791-13	流し台 ステンレス(SUS304) 1800×750×800mm DWG-1875	428,000	531,000					136					
3-5792-11	流し台 ステンレス(SUS304) 1200×750×800/960mm DWH-1275	349,000	468,000					137					
3-5792-12	流し台 ステンレス(SUS304) 1500×750×800/960mm DWH-1575	396,000	543,000					137					
3-5792-13	流し台 ステンレス(SUS304) 1800×750×800/960mm DWH-1875	451,000	600,000					137					
3-5793-01	流し台(一槽) 600×750×800mm DSA-675	307,000	378,000					140					
3-5793-02	流し台(一槽) 900×750×800mm DSA-975	341,000	420,000					140					
3-5793-03	流し台(一槽) 1200×750×800mm DSA-1275	402,000	471,000					140					
3-5793-04	流し台(一槽) 1500×750×800mm DSA-1575	455,000	497,000					140					
3-5793-05	流し台(一槽) 1800×750×800mm DSA-1875	496,000	541,000					140					
3-5793-06	流し台(一槽) 600×600×800mm DSA-660	307,000	378,000					140					
3-5793-07	流し台(一槽) 900×600×800mm DSA-960	341,000	420,000					140					
3-5793-08	流し台(一槽) 1200×600×800mm DSA-1260	393,000	470,000					140					
3-5793-09	流し台(一槽) 1500×600×800mm DSA-1560	410,000	498,000					140					
3-5793-10	流し台(一槽) 1800×600×800mm DSA-1860	476,000	542,000					140					
3-5794-01	流し台(二槽) 900×750×800mm DSW-975	474,000	567,000					140					
3-5794-02	流し台(二槽) 1200×750×800mm DSW-1275	484,000	567,000					140					
3-5794-03	流し台(二槽) 1500×750×800mm DSW-1575	559,000	610,000					140					
3-5794-04	流し台(二槽) 1800×750×800mm DSW-1875	590,000	636,000					140					
3-5794-05	流し台(二槽) 900×600×800mm DSW-960	460,000	566,000					140					
3-5794-06	流し台(二槽) 1200×600×800mm DSW-1260	476,000	568,000					140					
3-5794-07	流し台(二槽) 1500×600×800mm DSW-1560	551,000	609,000					140					
3-5794-08	流し台(二槽) 1800×600×800mm DSW-1860	559,000	638,000					140					
3-5795-11	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 600×750×800/930mm DPA-675	339,000	384,000					136					
3-5795-12	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 900×750×800/930mm DPA-975	415,000	449,000					136					
3-5795-13	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 1200×750×800/930mm DPA-1275	497,000	542,000					136					
3-5795-14	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 1500×750×800/930mm DPA-1575	592,000	634,000					136					
3-5795-15	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 1800×750×800/930mm DPA-1875	689,000	724,000					136					
3-5796-11	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 600×750×800/960mm DPB-675	348,000	408,000					137					
3-5796-12	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 900×750×800/960mm DPB-975	433,000	481,000					137					
3-5796-13	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 1200×750×800/960mm DPB-1275	509,000	586,000					137					
3-5796-14	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 1500×750×800/960mm DPB-1575	603,000	670,000					137					
3-5796-15	流し台 硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 1800×750×800/960mm DPB-1875	693,000	756,000					137					
3-5797-11	流し台 ステンレス(SUS304) 1200×600×800/930mm DWI-1260	356,000	385,000					139					
3-5797-12	流し台 ステンレス(SUS304) 1500×600×800/930mm DWI-1560	401,000	442,000					139					
3-5798-11	流し台 ステンレス(SUS304) 600×1500×800/960mm DWJ-615	473,000	497,000					139					
3-5803-21	作業台 (木製) 1200×750×800mm KSA-1275	134,000	152,000	826	826								
3-5803-22	作業台 (木製) 1500×750×800mm KSA-1575	164,000	179,000	826	826								
3-5803-23	作業台 (木製) 1800×750×800mm KSA-1875	200,000	207,000	826	826								
3-5803-24	作業台 (木製) 2400×750×800mm KSA-2475	267,000	297,000	826	826								
3-5804-21	作業台 (木製・片面引出し付き) 1200×750×800mm KSB-1275	171,000	190,000	826	826								
3-5804-22	作業台 (木製・片面引出し付き) 1500×750×800mm KSB-1575	199,000	238,000	826	826								
3-5804-23	作業台 (木製・片面引出し付き) 1800×750×800mm KSB-1875	246,000	281,000	826	826								
3-5804-24	作業台 (木製・片面引出し付き) 2400×750×800mm KSB-2475	334,000	378,000	826	826								
3-5805-11	作業台 (木製) 1200×750×800mm KSC-1275	147,000	180,000	826	826			150					
3-5805-12	作業台 (木製) 1500×750×800mm KSC-1575	175,000	218,000	826	826			150					
3-5805-13	作業台 (木製) 1800×750×800mm KSC-1875	217,000	254,000	826	826			150					
3-5805-14	作業台 (木製) 2400×750×800mm KSC-2475	292,000	360,000	826	826			150					
3-5806-11	作業台 (木製・片面引出し付き) 1200×750×800mm KSD-1275	176,000	221,000	827	827			151					
3-5806-12	作業台 (木製・片面引出し付き) 1500×750×800mm KSD-1575	215,000	278,000	827	827			151					
3-5806-13	作業台 (木製・片面引出し付き) 1800×750×800mm KSD-1875	261,000	330,000	827	827			151					
3-5806-14	作業台 (木製・片面引出し付き) 2400×750×800mm KSD-2475	349,000	440,000	827	827			151					
3-5807-11	作業台 (木製) 1200×900×800mm KWA-1290	157,000	175,000					152					
3-5807-12	作業台 (木製) 1500×900×800mm KWA-1590	194,000	212,000					152					
3-5807-13	作業台 (木製) 1800×900×800mm KWA-1890	232,000	247,000					152					
3-5807-14	作業台 (木製) 2400×900×800mm KWA-2490	289,000	345,000					152					
3-5808-11	作業台 (木製・両面引出し付き) 1200×900×800mm KWB-1290	193,000	238,000	827	827			152					
3-5808-12	作業台 (木製・両面引出し付き) 1500×900×800mm KWB-1590	237,000	321,000	827	827			152					
3-5808-13	作業台 (木製・両面引出し付き) 1800×900×800mm KWB-1890	286,000	370,000	827	827			152					
3-5808-14	作業台 (木製・両面引出し付き) 2400×900×800mm KWB-2490	351,000	467,000	827	827			152					
3-5809-11	作業台 (木製) 1200×900×800mm KWC-1290	172,000	212,000	827	827			152					
3-5809-12	作業台 (木製) 1500×900×800mm KWC-1590	208,000	258,000	827	827			152					
3-5809-13	作業台 (木製) 1800×900×800mm KWC-1890	260,000	305,000	827	827			152					
3-5809-14	作業台 (木製) 2400×900×800mm KWC-2490	344,000	417,000	827	827			152					
3-5810-11	作業台 (木製・両面引出し付き) 1200×900×800mm KWD-1290	257,000	278,000	827	827			153					
3-5810-12	作業台 (木製・両面引出し付き) 1500×900×800mm KWD-1590	291,000	367,000	827	827			153					
3-5810-13	作業台 (木製・両面引出し付き) 1800×900×800mm KWD-1890	334,000	431,000	827	827			153					
3-5810-14	作業台 (木製・両面引出し付き) 2400×900×800mm KWD-2490	425,000	545,000	827	827			153					
3-5813-21	サイド実驗台 木製タイプ (450×750×800mm) SGA-475	66,300	79,700	812	812	893		40					
3-5813-22	サイド実驗台 木製タイプ (600×750×800mm) SGA-675	80,200	96,500	812	812	893		40					
3-5813-23	サイド実驗台 木製タイプ (900×750×800mm) SGA-975	108,000	130,000	812	812	893		40					
3-5813-24	サイド実驗台 木製タイプ (1200×750×800mm) SGA-1275	137,000	165,000	812	812	893		40					
3-5813-25	サイド実驗台 木製タイプ (1500×750×800mm) SGA-1575	172,000	207,000	812	812	893		40					
3-5813-26	サイド実驗台 木製タイプ (1800×750×800mm) SGA-1875	198,000	238,000	812	812	893		40					
3-5813-27	サイド実驗台 木製タイプ (2400×750×800mm) SGA-2475	261,000	314,000	812	812	893		40					
3-5813-28	サイド実驗台 木製タイプ (3000×750×800mm) SGA-3075	338,000	430,000	812	812	893		40					
3-5824-31	サイド実驗台 木製タイプ (450×750×800mm) SIA-475	73,000	87,700	811	811	892		37					
3-5824-32	サイド実驗台 木製タイプ (600×750×800mm) SIA-675	96,400	116,000	811	811	892		37					
3-5824-33	サイド実驗台 木製タイプ (900×750×800mm) SIA-975	144,000	173,000	811	811	892		37					
3-5824-34	サイド実驗台 木製タイプ (1200×750×800mm) SIA-1275	182,000	219,000	811	811	892		37					
3-5824-35	サイド実驗台 木製タイプ (1500×750×800mm) SIA-1575	229,000	276,000	811	811	892		37					
3-5824-36	サイド実驗台 木製タイプ (1800×750×800mm) SIA-1875	267,000	321,000	811	811	892		37					
3-5824-37	サイド実驗台 木製タイプ (2400×750×800mm) SIA-2475	356,000	374,000	811	811	892		37					
3-5824-38	サイド実驗台 木製タイプ (3000×750×800mm) SIA-3075	457,000	476,000	811	811	892		37					
3-5826-21	サイド実驗台 (木製タイプ・コーナー用) 1000×1000×800 mm SJA-1010	182,000	219,000	813	813			44					
3-5826-22	サイド実驗台 (木製タイプ・コーナー用) 1150×1150×800 mm SJA-1111	220,000	265,000	813	813			44					
3-5827-21	サイド実驗台 (木製タイプ) 1200×750×800 mm SLA-1275	168,000	202,000	812	812	892		39					
3-5827-22	サイド実驗台 (木製タイプ) 1500×750×800 mm SLA-1575	201,000	240,000	812	812	892		39					
3-5827-23	サイド実驗台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SLA-1875	210,000	257,000	812	812	892		39					
3-5829-21	サイド実驗台 (木製タイプ) 1200×750×800 mm SMA-1275	157,000	189,000	812	812			38					
3-5829-22	サイド実驗台 (木製タイプ) 1500×750×800 mm SMA-1575	198,000	238,000	812	812			38					
3-5829-23	サイド実驗台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SMA-1875	218,000	262,000	812	812								

2025年7月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーマーズ 2024 頁	欧備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ館2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-5843-13	薬品器具戸棚	1500×400/500×800/1800mm YEA-1550	381,000	454,000					188					
3-5843-14	薬品器具戸棚	1800×400/500×800/1800mm YEA-1850	449,000	535,000					188					
3-5845-11	薬品器具戸棚	900×400/500×800/2400mm YFA-950	334,000	398,000					189					
3-5845-12	薬品器具戸棚	1200×400/500×800/2400mm YFA-1250	406,000	484,000					189					
3-5845-13	薬品器具戸棚	1500×400/500×800/2400mm YFA-1550	497,000	592,000					189					
3-5845-14	薬品器具戸棚	1800×400/500×800/2400mm YFA-1850	595,000	709,000					189					
3-5846-11	薬品器具戸棚	900×400/500×800/2400mm YGA-950	369,000	440,000					190					
3-5846-12	薬品器具戸棚	1200×400/500×800/2400mm YGA-1250	417,000	497,000					190					
3-5846-13	薬品器具戸棚	1500×400/500×800/2400mm YGA-1550	518,000	617,000					190					
3-5846-14	薬品器具戸棚	1800×400/500×800/2400mm YGA-1850	630,000	750,000					190					
3-5847-11	試薬棚 (片面型)	900×200×1000mm TDA-920	54,300	65,300	822	822			79					
3-5847-12	試薬棚 (片面型)	1200×200×1000mm TDA-1220	62,700	74,900	822	822			79					
3-5847-13	試薬棚 (片面型)	1500×200×1000mm TDA-1520	75,000	85,700	822	822			79					
3-5847-14	試薬棚 (片面型)	1800×200×1000mm TDA-1820	105,000	126,000	822	822			79					
3-5847-15	試薬棚	TDA-930	61,800	74,200					79					
3-5847-16	試薬棚	TDA-1230	71,900	85,600					79					
3-5847-17	試薬棚	TDA-1530	85,500	97,700					79					
3-5847-18	試薬棚	TDA-1830	119,000	143,000					79					
3-5848-11	試薬棚 (両面型)	900×300×1000mm TOB-930	62,300	71,700	822	822			78					
3-5848-12	試薬棚 (両面型)	1200×300×1000mm TOB-1230	74,000	87,500	822	822			78					
3-5848-13	試薬棚 (両面型)	1500×300×1000mm TOB-1530	86,500	102,000	822	822			78					
3-5848-14	試薬棚 (両面型)	1800×300×1000mm TOB-1830	124,000	143,000	822	822			78					
3-5848-15	試薬棚	TOB-945	70,500	81,300					78					
3-5848-16	試薬棚	TOB-1245	83,500	98,800					78					
3-5848-17	試薬棚	TOB-1545	100,000	118,000					78					
3-5848-18	試薬棚	TOB-1845	141,000	163,000					78					
3-5863-11	流し台 (600×750×800/930mm)	DWA-675	228,000	290,000	839	839	898	69	134					
3-5863-12	流し台 (900×750×800/930mm)	DWA-975	272,000	343,000	839	839	898	69	134					
3-5863-13	流し台 (1200×750×800/930mm)	DWA-1275	314,000	393,000	839	839	898	69	134					
3-5863-14	流し台 (1500×750×800/930mm)	DWA-1575	357,000	443,000	839	839	898	69	134					
3-5863-15	流し台 (1800×750×800/930mm)	DWA-1875	401,000	494,000	839	839	898	69	134					
3-5864-11	流し台 ステンレス (SUS304)	1200×750×800/930mm DWC-1275	453,000	535,000					134					
3-5864-12	流し台 ステンレス (SUS304)	1500×750×800/930mm DWC-1575	512,000	605,000					134					
3-5864-13	流し台 ステンレス (SUS304)	1800×750×800/930mm DWC-1875	555,000	656,000					134					
3-5910-07	真空ピセット用交換ヘッド VIRTUAL 合成ゴム φ19.05mm 1セット (10個入)	V9075-B-10	7,400	7,620	2578	2578								
3-597-01	ダイヤモンドスクライバー	200-22A	4,300	4,880	1849	1849								
3-6129-02	極厚ピーカー	250mL 211073605	2,700	2,800	1716	1716								
3-6193-03	静電対策テープディスプレイセンサー	76mm幅 205ST1603	33,000	37,600	2512	2512								
3-6506-01	一斗缶用廃液ルート 滴水標示付	HRH-S	4,600	4,660	1797	1797								
3-6575-02	ヘビークャビネット	900×465×1760mm 総耐荷重1000kg HC176	110,250	113,000	854	854					52			
3-6656-02	植物育成インキュベーター (i-CUBE) プログラム調色 FCI-280GHS		367,000	372,000	1412	1412								
3-6865-02	ハンドル付き広口角瓶 (キャップ付き)	4400mL 2000098311	2,400	2,500	1530	1530								
3-6920-02	ESDシールドバッグ (4層タイプ)	80×130×0.076 1箱 (100枚入)	2,820	3,070	2552	2552								
3-6920-11	ESDシールドバッグ (4層タイプ)	280×380×0.076 1箱 (100枚入)	18,800	20,500	2552	2552								
3-6920-12	ESDシールドバッグ (4層タイプ)	300×450×0.076 1箱 (100枚入)	22,700	26,000	2552	2552								
3-6921-01	ESDシールドバッグ (4層タイプ)	ジッパー付き 50×80×0.076 1箱 (100枚入)	5,490	6,300	2552	2552								
3-6921-02	ESDシールドバッグ (4層タイプ)	ジッパー付き 80×130×0.076 1箱 (100枚入)	6,060	6,100	2552	2552								
3-6921-05	ESDシールドバッグ (4層タイプ)	ジッパー付き 150×200×0.076 1箱 (100枚入)	9,190	9,850	2552	2552								
3-6924-10	ESDシールドバッグ シールドバッグ 接着シール付き	450×600×0.076 1箱 (100枚入)	48,000	52,200	2552	2552								
3-6985-11	細口角瓶 (UN規格/リキット) 専用キャップ (黒 φ45mm)	2000B4162	440	460	1522	1522								
3-7070-01	輸送ボックス (TEC (TM) プレミアBOX-V19 (BOX×1個)	28460	117,000	145,000	1426	1426								
3-7079-02	トルメジャーカップ	500mL 441941	690	780	1720	1720								
3-7079-03	トルメジャーカップ	1000mL 442941	1,000	1,100	1720	1720								
3-7079-04	トルメジャーカップ	2000mL 443941	2,100	2,400	1720	1720								
3-7079-06	トルメジャーカップ	50mL 446941	320	330	1720	1720								
3-7079-07	トルメジャーカップ	100mL 447941	400	410	1720	1720								
3-7104-10	メスフラスコ ClassA	500mL 216784406	3,400	3,500	1728	1728								
3-7114-03	結晶皿	60mL 213113406	1,800	2,050	1711	1711								
3-7249-03	平あて布団	1350×2400mm 1枚	5,850	7,260										
3-7249-04	平あて布団	1500×2400mm 1枚	6,660	8,050										
3-7329-01	フッ素ガスコーティング容器	10000mL HFW-10L 1本 1047-31	12,650	13,300	1551	1551								
3-7329-02	フッ素ガスコーティング容器	20000mL HFW-20L 1本 1047-32	17,600	18,800	1551	1551								
3-7547-01	ナイロンメッシュ (目開き1um)	#508/585-1u	13,920	18,100	1965	1965								
3-7547-02	ナイロンメッシュ (目開き5um)	#508/585-5u	13,920	18,100	1965	1965								
3-7547-03	ナイロンメッシュ (目開き8um)	#508/560-8u	12,120	15,750	1965	1965								
3-7547-04	ナイロンメッシュ (目開き12um)	#520/560-12u	11,520	14,980	1965	1965								
3-7547-05	ナイロンメッシュ (目開き18um)	#521	13,560	17,630	1965	1965								
3-7547-06	ナイロンメッシュ (目開き21um)	#508	10,370	13,480	1965	1965								
3-7547-07	ナイロンメッシュ (目開き25um)	#457	13,920	18,100	1965	1965								
3-7547-08	ナイロンメッシュ (目開き25um)	#419	13,920	18,100	1965	1965								
3-7637-01	ポータブル分光光度・測色計 (αXact) ベーシック・スペクトロ	NGHXR2BJ	954,000	1,050,000	644	644								
3-7637-02	ポータブル分光光度・測色計 (αXact) スタンダード	NGHXR2BJ	1,300,000	1,430,000	644	644								
3-7637-03	ポータブル分光光度・測色計 (αXact) アドバンス	NGHXR2BJ	1,540,000	1,694,000	644	644								
3-7637-04	ポータブル分光光度・測色計 αXact ベーシック	NGHXR20J	535,000	554,000	644	644								
3-7646-01	実験台用側面カート	SW-845	181,000	200,000					180					
3-7647-01	吊戸棚 (木製タイプ)	900×300×600mm TIA-930	98,300	119,000					191					
3-7647-02	吊戸棚 (木製タイプ)	1200×300×600mm TIA-1230	116,000	139,000					191					
3-7659-01	教師用実験台	2400×900×800 mm EKA-2490KC	803,000	1,004,000					168					
3-7659-02	教師用実験台	3000×900×800 mm EKA-3090KC	912,000	1,086,000					168					
3-7660-01	教師用実験台	2400×900×800 mm EKA-2490DC	769,000	993,000					168					
3-7660-02	教師用実験台	3000×900×800 mm EKA-3090DC	878,000	1,081,000					168					
3-7661-01	生徒用実験台	3000×900×700 mm ESA-3090KCL	595,000	887,000					170					
3-7661-02	生徒用実験台	3000×900×760 mm ESA-3090KCM	595,000	887,000					170					
3-7661-03	生徒用実験台	3000×900×800 mm ESA-3090KC	595,000	887,000					170					
3-7661-04	生徒用実験台	3600×900×700 mm ESA-3690KCL	618,000	909,000					170					
3-7661-05	生徒用実験台	3600×900×760 mm ESA-3690KCM	618,000	909,000					170					
3-7661-06	生徒用実験台	3600×900×800 mm ESA-3690KC	618,000	909,000					170					
3-7662-01	生徒用実験台	3000×900×700 mm ESA-3090DCL	566,000	821,000					171					
3-7662-02	生徒用実験台	3000×900×760 mm ESA-3090DCM	566,000	821,000					171					
3-7662-03	生徒用実験台	3000×900×800 mm ESA-3090DC	566,000	821,000					171					
3-7662-04	生徒用実験台	3600×900×700 mm ESA-3690DCL	589,000	843,000					171					
3-7662-05	生徒用実験台	3600×900×760 mm ESA-3690DCM	589,000	843,000					171					
3-7662-06	生徒用実験台	3600×900×800 mm ESA-3690DC	589,000	843,000					171					
3-7663-01	生徒用実験台	1800×900×700 mm ESB-1890KCL	418,000	544,000					169					
3-7663-02	生徒用実験台	1800×900×760 mm ESB-1890KCM	418,000	544,000					169					
3-7663-03	生徒用実験台	1800×900×800 mm ESB-1890KC	418,000	544,000					169					
3-7664-01	生徒用実験台	1800×900×700 mm ESB-1890DCL	390,000	566,000					169					
3-7664-02	生徒用実験台	1800×900×760 mm ESB-1890DCM	390,000	566,000					169					
3-7664-03	生徒用実験台	1800×900×800 mm ESB-1890DC	390,000	566,000					169					
3-7665-01</														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合機 機種 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備 2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-7668-05	生使用実験台（片面用）1800×600×760 mm ESE-1860M	208,000	219,000					172					
3-7668-06	生使用実験台（片面用）1800×600×800 mm ESE-1860	208,000	219,000					172					
3-7723-01	美味しい防災食（50食入）肉じゃが	27,900	30,100	2370	2370	－					277		
3-7723-02	美味しい防災食（50食入）ハンバーグ煮込み	27,900	29,700	2370	2370	－					277		
3-7723-03	美味しい防災食（50食入）ポークカレー	27,900	29,700	2370	2370	－					277		
3-7723-04	美味しい防災食（50食入）さば味噌煮	28,300	30,100	2370	2370	－					277		
3-7723-05	美味しい防災食（50食入）イワシ煮付	28,300	30,100	2370	2370	－					277		
3-7723-06	美味しい防災食（50食入）豚汁	27,900	30,100	2370	2370	－					277		
3-7723-07	美味しい防災食（50食入）牛丼の具	28,300	30,100	2370	2370	－					277		
3-7725-01	中央実験台用排気ユニット（ダンパー付き）1800×300mm HU-1830	402,000	423,000					180					
3-7725-02	中央実験台用排気ユニット（ダンパー付き）2400×300mm HU-2430	473,000	502,000					180					
3-7725-03	中央実験台用排気ユニット（ダンパー付き）3000×300mm HU-3030	583,000	613,000					180					
3-7725-04	中央実験台用排気ユニット（ダンパー付き）3600×300mm HU-3630	601,000	638,000					180					
3-7726-01	磁製流しユニット 600×170×755mm SKR-600	122,000	135,000					180					
3-7727-01	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）900×600×800 mm HSO-960SG	121,000	140,000	819	819			71					
3-7727-02	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1200×600×800 mm HSO-1260SG	151,000	174,000	819	819			71					
3-7727-03	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1500×600×800 mm HSO-1560SG	178,000	205,000	819	819			71					
3-7727-04	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1800×600×800 mm HSO-1860SG	245,000	282,000	819	819			71					
3-7728-01	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）900×750×800 mm HSO-975SG	127,000	147,000	819	819			71					
3-7728-02	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1200×750×800 mm HSO-1275SG	158,000	182,000	819	819			71					
3-7728-03	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1500×750×800 mm HSO-1575SG	185,000	213,000	819	819			71					
3-7728-04	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1800×750×800 mm HSO-1875SG	257,000	296,000	819	819			71					
3-7729-01	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）900×600×800 mm HTO-960SG	140,000	162,000	819	819			71					
3-7729-02	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1200×600×800 mm HTO-1260SG	172,000	198,000	819	819			71					
3-7729-03	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1500×600×800 mm HTO-1560SG	211,000	239,000	819	819			71					
3-7729-04	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1800×600×800 mm HTO-1860SG	286,000	329,000	819	819			71					
3-7730-01	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）600×750×800 mm HSO-675FD	146,000	169,000					61					
3-7730-02	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）900×750×800 mm HSO-975FD	147,000	170,000					61					
3-7730-03	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）1200×750×800 mm HSO-1275FD	172,000	199,000					61					
3-7730-04	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）1500×750×800 mm HSO-1575FD	236,000	272,000					61					
3-7730-05	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）1800×750×800 mm HSO-1875FD	308,000	355,000					61					
3-7730-06	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）2400×750×800 mm HSO-2475FD	343,000	395,000					61					
3-7730-07	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）3000×750×800 mm HSO-3075FD	472,000	544,000					61					
3-7730-08	サイド実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）3600×750×800 mm HSO-3675FD	582,000	670,000					61					
3-7731-01	サイド実験台（木目調タイプ）1800×750×800 mm SQA-1875M	284,000	341,000					77					
3-7731-02	サイド実験台（木目調タイプ）2400×750×800 mm SQA-2475M	341,000	410,000					77					
3-7731-03	サイド実験台（木目調タイプ）3000×750×800 mm SQA-3075M	412,000	495,000					77					
3-7731-04	サイド実験台（木目調タイプ）3600×750×800 mm SQA-3675M	503,000	604,000					77					
3-7732-01	サイド実験台（木目調タイプ）1800×900×800 mm SQA-1890M	347,000	408,000					77					
3-7732-02	サイド実験台（木目調タイプ）2400×900×800 mm SQA-2490M	411,000	490,000					77					
3-7732-03	サイド実験台（木目調タイプ）3000×900×800 mm SQA-3090M	540,000	596,000					77					
3-7732-04	サイド実験台（木目調タイプ）3600×900×800 mm SQA-3690M	609,000	715,000					77					
3-7733-01	サイド実験台（木目調タイプ）1200×750×800 mm SNA-1275M	201,000	239,000					77					
3-7733-02	サイド実験台（木目調タイプ）1500×750×800 mm SNA-1575M	244,000	287,000					77					
3-7733-03	サイド実験台（木目調タイプ）1800×750×800 mm SNA-1875M	255,000	307,000					77					
3-7734-01	サイド実験台（木目調タイプ）1200×750×800 mm SMA-1275M	187,000	225,000					77					
3-7734-02	サイド実験台（木目調タイプ）1500×750×800 mm SMA-1575M	237,000	285,000					77					
3-7734-03	サイド実験台（木目調タイプ）1800×750×800 mm SMA-1875M	260,000	313,000					77					
3-7735-01	サイド実験台（木目調タイプ）1000×1000×800 mm SJA-1010M	216,000	262,000					77					
3-7736-01	サイド実験台（木目調タイプ）600×750×800 mm HSF-675M	179,000	203,000					77					
3-7736-02	サイド実験台（木目調タイプ）900×750×800 mm HSF-975M	190,000	211,000					77					
3-7736-03	サイド実験台（木目調タイプ）1200×750×800 mm HSF-1275M	213,000	242,000					77					
3-7736-04	サイド実験台（木目調タイプ）1500×750×800 mm HSF-1575M	319,000	364,000					77					
3-7736-05	サイド実験台（木目調タイプ）1800×750×800 mm HSF-1875M	397,000	458,000					77					
3-7736-06	サイド実験台（木目調タイプ）2400×750×800 mm HSF-2475M	446,000	514,000					77					
3-7736-07	サイド実験台（木目調タイプ）3000×750×800 mm HSF-3075M	499,000	575,000					77					
3-7736-08	サイド実験台（木目調タイプ）3600×750×800 mm HSF-3675M	632,000	728,000					77					
3-7738-01	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）1800×1200×800 mm HAO-1812FD	524,000	598,000					49					
3-7738-02	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）2400×1200×800 mm HAO-2412FD	580,000	673,000					49					
3-7738-03	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）3000×1200×800 mm HAO-3012FD	777,000	902,000					49					
3-7738-04	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）3600×1200×800 mm HAO-3612FD	1,044,000	1,233,000					49					
3-7739-01	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）1800×1500×800 mm HAO-1815FD	552,000	635,000					49					
3-7739-02	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）2400×1500×800 mm HAO-2415FD	602,000	699,000					49					
3-7739-03	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）3000×1500×800 mm HAO-3015FD	811,000	949,000					49					
3-7739-04	中央実験台（フレムタイプ・折れ扉付き）3600×1500×800 mm HAO-3615FD	1,102,000	1,301,000					49					
3-7740-01	中央実験台（木目調タイプ）1800×1200×800 mm SAO-1812M	495,000	598,000					76					
3-7740-02	中央実験台（木目調タイプ）2400×1200×800 mm SAO-2412M	610,000	757,000					76					
3-7740-03	中央実験台（木目調タイプ）3000×1200×800 mm SAO-3012M	756,000	893,000					76					
3-7740-04	中央実験台（木目調タイプ）3600×1200×800 mm SAO-3612M	863,000	1,053,000					76					
3-7741-01	中央実験台（木目調タイプ）1800×1500×800 mm SAO-1815M	554,000	660,000					76					
3-7741-02	中央実験台（木目調タイプ）2400×1500×800 mm SAO-2415M	652,000	790,000					76					
3-7741-03	中央実験台（木目調タイプ）3000×1500×800 mm SAO-3015M	818,000	941,000					76					
3-7741-04	中央実験台（木目調タイプ）3600×1500×800 mm SAO-3615M	981,000	1,217,000					76					
3-7742-01	中央実験台（木目調タイプ）2400×1500×800/1870 mm SAN-2415EGM	1,404,000	1,652,000					76					
3-7742-02	中央実験台（木目調タイプ）3000×1500×800/1870 mm SAN-3015EGM	1,533,000	1,858,000					76					
3-7742-03	中央実験台（木目調タイプ）3600×1500×800/1870 mm SAN-3615EGM	1,747,000	2,082,000					76					
3-7742-04	中央実験台（木目調タイプ）4200×1500×800/1870 mm SAN-4215EGM	1,936,000	2,547,000					76					
3-7743-01	中央実験台（木目調タイプ）1800×1200×800 mm HDO-1812M	879,000	912,000					76					
3-7743-02	中央実験台（木目調タイプ）2400×1200×800 mm HDO-2412M	1,027,000	1,080,000					76					
3-7743-03	中央実験台（木目調タイプ）3000×1200×800 mm HDO-3012M	1,197,000	1,230,000					76					
3-7743-04	中央実験台（木目調タイプ）3600×1200×800 mm HDO-3612M	1,436,000	1,545,000					76					
3-7744-01	中央実験台（木目調タイプ）1800×1500×800 mm HDO-1815M	957,000	1,002,000					76					
3-7744-02	中央実験台（木目調タイプ）2400×1500×800 mm HDO-2415M	1,057,000	1,110,000					76					
3-7744-03	中央実験台（木目調タイプ）3000×1500×800 mm HDO-3015M	1,249,000	1,278,000					76					
3-7744-04	中央実験台（木目調タイプ）3600×1500×800 mm HDO-3615M	1,498,000	1,720,000					76					
3-7745-01	流し台 ステンレス（SUS304）600×600×800/930mm DWA-660	259,000	330,000	839	839		69	134					
3-7745-02	流し台 ステンレス（SUS304）900×600×800/930mm DWA-960	306,000	386,000	839	839		69	134					
3-7745-03	流し台 ステンレス（SUS304）1200×600×800/930mm DWA-1260	349,000	437,000	839	839		69	134					
3-7745-04	流し台 ステンレス（SUS304）1500×600×800/930mm DWA-1560	400,000	497,000	839	839		69	134					
3-7745-05	流し台 ステンレス（SUS304）1800×600×800/930mm DWA-1860	453,000	558,000	839	839		69	134					
3-7746-01	流し台 ステンレス（SUS304）900×600×800/930mm DWE-960	301,000	332,000	840	840	898		136					
3-7746-02	流し台 ステンレス（SUS304）1200×600×800/930mm DWE-1260	378,000	416,000	840	840	898		136					
3-7746-03	流し台 ステンレス（SUS304）1500×600×800/930mm DWE-1560	448,000	525,000	840	840	898		136					
3-7746-04	流し台 ステンレス（SUS304）1800×600×800/930mm DWE-1860	476,000	529,000	840	840	898		136					
3-7753-01	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）900×750×800 mm HTO-975SG	147,000	170,000	819	819			71					
3-7753-02	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1200×750×800 mm HTO-1275SG	180,000	208,000	819	819			71					
3-7753-03	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1500×750×800 mm HTO-1575SG	216,000	245,000	819	819			71					
3-7753-04	サイド実験台（フレム・アイランドタイプ）1800×750×800 mm HTO-1875SG	299,000	345,000										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機組2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-7766-01	中央実験台 木製タイプ (1800×1500×800mm) SAO-1815	461,000	549,000	811	811	891		20					
3-7766-02	中央実験台 木製タイプ (2400×1500×800mm) SAO-2415	544,000	659,000	811	811	891		20					
3-7766-03	中央実験台 木製タイプ (3000×1500×800mm) SAO-3015	682,000	785,000	811	811	891		20					
3-7766-04	中央実験台 木製タイプ (3600×1500×800mm) SAO-3615	817,000	1,014,000	811	811	891		20					
3-7767-01	中央実験台 (木製タイプ) 1800×1200×800 mm SAO-1812CB	441,000	534,000					24					
3-7767-02	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1200×800 mm SAO-2412CB	540,000	670,000					24					
3-7767-03	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1200×800 mm SAO-3012CB	656,000	775,000					24					
3-7767-04	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1200×800 mm SAO-3612CB	744,000	908,000					24					
3-7768-01	中央実験台 (木製タイプ) 1800×1500×800 mm SAO-1815CB	485,000	578,000					24					
3-7768-02	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1500×800 mm SAO-2415CB	568,000	688,000					24					
3-7768-03	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1500×800 mm SAO-3015CB	708,000	815,000					24					
3-7768-04	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1500×800 mm SAO-3615CB	842,000	1,045,000					24					
3-7769-01	中央実験台 木製タイプ (2400×1200×800/930mm) SAI-2412	720,000	865,000					26					
3-7769-02	中央実験台 木製タイプ (3000×1200×800/930mm) SAI-3012	821,000	1,002,000					26					
3-7769-03	中央実験台 木製タイプ (3600×1200×800/930mm) SAI-3612	940,000	1,119,000					26					
3-7769-04	中央実験台 木製タイプ (4200×1200×800/930mm) SAI-4212	1,031,000	1,248,000					26					
3-7770-01	中央実験台 木製タイプ (2400×1500×800/930mm) SAI-2415	800,000	969,000					26					
3-7770-02	中央実験台 木製タイプ (3000×1500×800/930mm) SAI-3015	885,000	1,080,000					26					
3-7770-03	中央実験台 木製タイプ (3600×1500×800/930mm) SAI-3615	1,031,000	1,207,000					26					
3-7770-04	中央実験台 木製タイプ (4200×1500×800/930mm) SAI-4215	1,177,000	1,448,000					26					
3-7771-01	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1200×800 mm SFA-2412	895,000	1,030,000					27					
3-7771-02	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1200×800 mm SFA-3012	980,000	1,108,000					27					
3-7771-03	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1200×800 mm SFA-3612	1,020,000	1,174,000					27					
3-7771-04	中央実験台 (木製タイプ) 4200×1200×800 mm SFA-4212	1,103,000	1,302,000					27					
3-7772-01	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1500×800 mm SFA-2415	941,000	1,083,000					27					
3-7772-02	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1500×800 mm SFA-3015	1,010,000	1,152,000					27					
3-7772-03	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1500×800 mm SFA-3615	1,072,000	1,233,000					27					
3-7772-04	中央実験台 (木製タイプ) 4200×1500×800 mm SFA-4215	1,230,000	1,464,000					27					
3-7773-01	中央実験台 (木製タイプ) 1800×1200×800/1800 mm SAJ-1812	583,000	688,000	811	811			28					
3-7773-02	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1200×800/1800 mm SAJ-2412	703,000	844,000	811	811			28					
3-7773-03	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1200×800/1800 mm SAJ-3012	818,000	974,000	811	811			28					
3-7773-04	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1200×800/1800 mm SAJ-3612	1,004,000	1,205,000	811	811			28					
3-7774-01	中央実験台 (木製タイプ) 1800×1500×800/1800 mm SAJ-1815	628,000	742,000	811	811			28					
3-7774-02	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1500×800/1800 mm SAJ-2415	731,000	878,000	811	811			28					
3-7774-03	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1500×800/1800 mm SAJ-3015	868,000	1,034,000	811	811			28					
3-7774-04	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1500×800/1800 mm SAJ-3615	1,103,000	1,324,000	811	811			28					
3-7775-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 1800×1200×800/1800 mm SAJ-1812G	643,000	772,000					29					
3-7775-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm SAJ-2412G	795,000	963,000					29					
3-7775-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm SAJ-3012G	939,000	1,127,000					29					
3-7775-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm SAJ-3612G	1,133,000	1,372,000					29					
3-7776-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 1800×1500×800/1800 mm SAJ-1815G	690,000	829,000					29					
3-7776-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm SAJ-2415G	824,000	998,000					29					
3-7776-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm SAJ-3015G	992,000	1,191,000					29					
3-7776-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm SAJ-3615G	1,242,000	1,503,000					29					
3-7777-01	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 1800×1200×800/1870 mm SAJ-1812E	702,000	808,000					30					
3-7777-02	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SAJ-2412E	845,000	964,000					30					
3-7777-03	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SAJ-3012E	994,000	1,253,000					30					
3-7777-04	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SAJ-3612E	1,180,000	1,393,000					30					
3-7778-01	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 1800×1500×800/1870 mm SAJ-1815E	747,000	860,000					30					
3-7778-02	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SAJ-2415E	874,000	997,000					30					
3-7778-03	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SAJ-3015E	1,051,000	1,325,000					30					
3-7778-04	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SAJ-3615E	1,271,000	1,500,000					30					
3-7779-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 1800×1200×800/1870 mm SAJ-1812EG	762,000	892,000					31					
3-7779-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SAJ-2412EG	912,000	1,095,000					31					
3-7779-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SAJ-3012EG	1,082,000	1,245,000					31					
3-7779-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SAJ-3612EG	1,287,000	1,558,000					31					
3-7780-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 1800×1500×800/1870 mm SAJ-1815EG	812,000	951,000					31					
3-7780-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SAJ-2415EG	937,000	1,125,000					31					
3-7780-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SAJ-3015EG	1,134,000	1,305,000					31					
3-7780-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SAJ-3615EG	1,388,000	1,680,000					31					
3-7781-01	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1200×800/1800 mm SAN-2412	899,000	1,061,000					32					
3-7781-02	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1200×800/1800 mm SAN-3012	1,020,000	1,225,000					32					
3-7781-03	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1200×800/1800 mm SAN-3612	1,135,000	1,363,000					32					
3-7781-04	中央実験台 (木製タイプ) 4200×1200×800/1800 mm SAN-4212	1,320,000	1,584,000					32					
3-7782-01	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1500×800/1800 mm SAN-2415	984,000	1,162,000					32					
3-7782-02	中央実験台 (木製タイプ) 3000×1500×800/1800 mm SAN-3015	1,087,000	1,305,000					32					
3-7782-03	中央実験台 (木製タイプ) 3600×1500×800/1800 mm SAN-3615	1,221,000	1,466,000					32					
3-7782-04	中央実験台 (木製タイプ) 4200×1500×800/1800 mm SAN-4215	1,464,000	1,758,000					32					
3-7783-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm SAN-2412G	954,000	1,146,000					33					
3-7783-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm SAN-3012G	1,116,000	1,351,000					33					
3-7783-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm SAN-3612G	1,255,000	1,506,000					33					
3-7783-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 4200×1200×800/1800 mm SAN-4212G	1,451,000	1,756,000					33					
3-7784-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm SAN-2415G	1,040,000	1,249,000					33					
3-7784-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm SAN-3015G	1,185,000	1,434,000					33					
3-7784-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm SAN-3615G	1,355,000	1,627,000					33					
3-7784-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸付 4200×1500×800/1800 mm SAN-4215G	1,592,000	1,927,000					33					
3-7785-01	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SAN-2412E	1,025,000	1,190,000					34					
3-7785-02	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SAN-3012E	1,145,000	1,352,000					34					
3-7785-03	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SAN-3612E	1,269,000	1,638,000					34					
3-7785-04	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 4200×1200×800/1870 mm SAN-4212E	1,491,000	1,760,000					34					
3-7786-01	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SAN-2415E	1,108,000	1,286,000					34					
3-7786-02	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SAN-3015E	1,209,000	1,427,000					34					
3-7786-03	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SAN-3615E	1,353,000	1,746,000					34					
3-7786-04	中央実験台 (木製タイプ) LED照明付 4200×1500×800/1870 mm SAN-4215E	1,631,000	1,925,000					34					
3-7787-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SAN-2412EG	1,081,000	1,276,000					35					
3-7787-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SAN-3012EG	1,220,000	1,477,000					35					
3-7787-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SAN-3612EG	1,366,000	1,626,000					35					
3-7787-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 4200×1200×800/1870 mm SAN-4212EG	1,605,000	1,943,000					35					
3-7788-01	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SAN-2415EG	1,170,000	1,381,000					35					
3-7788-02	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SAN-3015EG	1,285,000	1,556,000					35					
3-7788-03	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SAN-3615EG	1,460,000	1,738,000					35					
3-7788-04	中央実験台 (木製タイプ) ガラス戸・LED照明付 4200×1500×800/1870 mm SAN-4215EG	1,752,000	2,121,000					35					
3-7789-01	中央実験台 (木製タイプ) 2400×1200×800/1800 mm SFX-2412	1,051,000	1,230,000					36					
3-7789													

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 機器2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-7803-02	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800 mm SFB-3015	1,006,000	1,157,000					27					
3-7803-03	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800 mm SFB-3615	1,082,000	1,234,000					27					
3-7803-04	中央実験台（木製タイプ）	4200×1500×800 mm SFB-4215	1,229,000	1,463,000					27					
3-7804-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1200×800/1800 mm SBJ-1812	580,000	685,000					28					
3-7804-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1200×800/1800 mm SBJ-2412	710,000	853,000					28					
3-7804-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1200×800/1800 mm SBJ-3012	810,000	965,000					28					
3-7804-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1200×800/1800 mm SBJ-3612	1,003,000	1,204,000					28					
3-7805-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1500×800/1800 mm SBJ-1815	628,000	742,000					28					
3-7805-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1500×800/1800 mm SBJ-2415	730,000	877,000					28					
3-7805-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800/1800 mm SBJ-3015	884,000	1,053,000					28					
3-7805-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800/1800 mm SBJ-3615	1,113,000	1,336,000					28					
3-7806-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 1800×1200×800/1800 mm SBJ-1812G	639,000	767,000					29					
3-7806-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm SBJ-2412G	804,000	973,000					29					
3-7806-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm SBJ-3012G	933,000	1,120,000					29					
3-7806-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm SBJ-3612G	1,132,000	1,370,000					29					
3-7807-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 1800×1500×800/1800 mm SBJ-1815G	690,000	829,000					29					
3-7807-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm SBJ-2415G	823,000	997,000					29					
3-7807-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm SBJ-3015G	1,006,000	1,208,000					29					
3-7807-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm SBJ-3615G	1,254,000	1,518,000					29					
3-7808-01	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 1800×1200×800/1870 mm SBJ-1812E	700,000	806,000					30					
3-7808-02	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SBJ-2412E	855,000	975,000					30					
3-7808-03	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SBJ-3012E	989,000	1,247,000					30					
3-7808-04	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SBJ-3612E	1,176,000	1,388,000					30					
3-7809-01	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 1800×1500×800/1870 mm SBJ-1815E	747,000	860,000					30					
3-7809-02	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SBJ-2415E	871,000	994,000					30					
3-7809-03	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SBJ-3015E	1,061,000	1,337,000					30					
3-7809-04	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SBJ-3615E	1,292,000	1,525,000					30					
3-7810-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 1800×1200×800/1870 mm SBJ-1812EG	757,000	886,000					31					
3-7810-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SBJ-2412EG	919,000	1,103,000					31					
3-7810-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SBJ-3012EG	1,072,000	1,233,000					31					
3-7810-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SBJ-3612EG	1,288,000	1,559,000					31					
3-7811-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 1800×1500×800/1870 mm SBJ-1815EG	809,000	947,000					31					
3-7811-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SBJ-2415EG	937,000	1,125,000					31					
3-7811-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SBJ-3015EG	1,145,000	1,317,000					31					
3-7811-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SBJ-3615EG	1,410,000	1,707,000					31					
3-7812-01	中央実験台（木製タイプ）	2400×1200×800/1800 mm SBN-2412	894,000	1,055,000					32					
3-7812-02	中央実験台（木製タイプ）	3000×1200×800/1800 mm SBN-3012	1,029,000	1,235,000					32					
3-7812-03	中央実験台（木製タイプ）	3600×1200×800/1800 mm SBN-3612	1,124,000	1,350,000					32					
3-7812-04	中央実験台（木製タイプ）	4200×1200×800/1800 mm SBN-4212	1,320,000	1,585,000					32					
3-7813-01	中央実験台（木製タイプ）	2400×1500×800/1800 mm SBN-2415	980,000	1,157,000					32					
3-7813-02	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800/1800 mm SBN-3015	1,064,000	1,301,000					32					
3-7813-03	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800/1800 mm SBN-3615	1,232,000	1,479,000					32					
3-7813-04	中央実験台（木製タイプ）	4200×1500×800/1800 mm SBN-4215	1,475,000	1,771,000					32					
3-7814-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm SBN-2412G	947,000	1,137,000					33					
3-7814-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm SBN-3012G	1,125,000	1,362,000					33					
3-7814-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm SBN-3612G	1,244,000	1,493,000					33					
3-7814-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 4200×1200×800/1800 mm SBN-4212G	1,440,000	1,743,000					33					
3-7815-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm SBN-2415G	1,037,000	1,245,000					33					
3-7815-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm SBN-3015G	1,185,000	1,434,000					33					
3-7815-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm SBN-3615G	1,366,000	1,640,000					33					
3-7815-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸付 4200×1500×800/1800 mm SBN-4215G	1,603,000	1,940,000					33					
3-7816-01	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SBN-2412E	1,019,000	1,183,000					34					
3-7816-02	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SBN-3012E	1,145,000	1,352,000					34					
3-7816-03	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SBN-3612E	1,259,000	1,625,000					34					
3-7816-04	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 4200×1200×800/1870 mm SBN-4212E	1,491,000	1,760,000					34					
3-7817-01	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SBN-2415E	1,108,000	1,286,000					34					
3-7817-02	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SBN-3015E	1,198,000	1,414,000					34					
3-7817-03	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SBN-3615E	1,363,000	1,759,000					34					
3-7817-04	中央実験台（木製タイプ）	LED照明付 4200×1500×800/1870 mm SBN-4215E	1,653,000	1,951,000					34					
3-7818-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm SBN-2412EG	1,078,000	1,273,000					35					
3-7818-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm SBN-3012EG	1,231,000	1,490,000					35					
3-7818-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm SBN-3612EG	1,366,000	1,626,000					35					
3-7818-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 4200×1200×800/1870 mm SBN-4212EG	1,605,000	1,943,000					35					
3-7819-01	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm SBN-2415EG	1,171,000	1,382,000					35					
3-7819-02	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm SBN-3015EG	1,285,000	1,556,000					35					
3-7819-03	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm SBN-3615EG	1,471,000	1,751,000					35					
3-7819-04	中央実験台（木製タイプ）	ガラス戸・LED照明付 4200×1500×800/1870 mm SBN-4215EG	1,764,000	2,135,000					35					
3-7846-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800/1800 mm HFY-2412	1,234,000	1,380,000					60					
3-7846-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800/1800 mm HFY-3012	1,315,000	1,484,000					60					
3-7846-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800/1800 mm HFY-3612	1,385,000	1,546,000					60					
3-7846-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1200×800/1800 mm HFY-4212	1,669,000	1,952,000					60					
3-7847-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800/1800 mm HFY-2415	1,273,000	1,422,000					60					
3-7847-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800/1800 mm HFY-3015	1,341,000	1,509,000					60					
3-7847-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800/1800 mm HFY-3615	1,423,000	1,584,000					60					
3-7847-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1500×800/1800 mm HFY-4215	1,713,000	2,080,000					60					
3-7854-01	中央実験台 フレームタイプ	(1800×1200×800mm) HDO-1812CB	676,000	785,000	814	814	894	69	50					
3-7854-02	中央実験台 フレームタイプ	(2400×1200×800mm) HDO-2412CB	778,000	919,000	814	814	894	69	50					
3-7854-03	中央実験台 フレームタイプ	(3000×1200×800mm) HDO-3012CB	915,000	1,044,000	814	814	894	69	50					
3-7854-04	中央実験台 フレームタイプ	(3600×1200×800mm) HDO-3612CB	1,072,000	1,308,000	814	814	894	69	50					
3-7855-01	中央実験台 フレームタイプ	(1800×1500×800mm) HDO-1815CB	732,000	857,000	814	814	894	69	50					
3-7855-02	中央実験台 フレームタイプ	(2400×1500×800mm) HDO-2415CB	800,000	945,000	814	814	894	69	50					
3-7855-03	中央実験台 フレームタイプ	(3000×1500×800mm) HDO-3015CB	951,000	1,085,000	814	814	894	69	50					
3-7855-04	中央実験台 フレームタイプ	(3600×1500×800mm) HDO-3615CB	1,166,000	1,481,000	814	814	894	69	50					
3-7856-01	中央実験台 フレームタイプ	(2400×1200×800/930mm) HDI-2412	953,000	1,144,000					51					
3-7856-02	中央実験台 フレームタイプ	(3000×1200×800/930mm) HDI-3012	1,059,000	1,271,000					51					
3-7856-03	中央実験台 フレームタイプ	(3600×1200×800/930mm) HDI-3612	1,163,000	1,396,000					51					
3-7856-04	中央実験台 フレームタイプ	(4200×1200×800/930mm) HDI-4212	1,387,000	1,665,000					51					
3-7857-01	中央実験台 フレームタイプ	(2400×1500×800/930mm) HDI-2415	1,052,000	1,263,000					51					
3-7857-02	中央実験台 フレームタイプ	(3000×1500×800/930mm) HDI-3015	1,123,000	1,348,000					51					
3-7857-03	中央実験台 フレームタイプ	(360												

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 機構2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	飲食2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-7867-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HDJ-3015EG	1,394,000	1,610,000					55					
3-7867-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HDJ-3615EG	1,592,000	1,943,000					55					
3-7868-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800/1800 mm HGN-2412	1,165,000	1,332,000					56					
3-7868-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800/1800 mm HGN-3012	1,300,000	1,501,000					56					
3-7868-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800/1800 mm HGN-3612	1,466,000	1,668,000					56					
3-7868-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1200×800/1800 mm HGN-4212	1,694,000	1,998,000					56					
3-7869-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800/1800 mm HGN-2415	1,280,000	1,472,000					56					
3-7869-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800/1800 mm HGN-3015	1,363,000	1,578,000					56					
3-7869-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800/1800 mm HGN-3615	1,549,000	1,768,000					56					
3-7869-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1500×800/1800 mm HGN-4215	1,776,000	2,146,000					56					
3-7870-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm HGN-2412G	1,206,000	1,396,000					57					
3-7870-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm HGN-3012G	1,384,000	1,620,000					57					
3-7870-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm HGN-3612G	1,579,000	1,815,000					57					
3-7870-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 4200×1200×800/1800 mm HGN-4212G	1,776,000	2,124,000					57					
3-7871-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm HGN-2415G	1,309,000	1,522,000					57					
3-7871-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm HGN-3015G	1,457,000	1,710,000					57					
3-7871-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm HGN-3615G	1,662,000	1,915,000					57					
3-7871-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 4200×1500×800/1800 mm HGN-4215G	1,859,000	2,273,000					57					
3-7872-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800/1870 mm HGN-2412E	1,238,000	1,388,000					58					
3-7872-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800/1870 mm HGN-3012E	1,445,000	1,625,000					58					
3-7872-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800/1870 mm HGN-3612E	1,611,000	1,781,000					58					
3-7872-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1200×800/1870 mm HGN-4212E	1,854,000	2,112,000					58					
3-7873-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800/1870 mm HGN-2415E	1,340,000	1,513,000					58					
3-7873-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800/1870 mm HGN-3015E	1,506,000	1,700,000					58					
3-7873-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800/1870 mm HGN-3615E	1,694,000	1,881,000					58					
3-7873-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1500×800/1870 mm HGN-4215E	1,937,000	2,261,000					58					
3-7874-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HGN-2412EG	1,259,000	1,442,000					59					
3-7874-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HGN-3012EG	1,502,000	1,746,000					59					
3-7874-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HGN-3612EG	1,697,000	1,957,000					59					
3-7874-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 4200×1200×800/1870 mm HGN-4212EG	1,889,000	2,229,000					59					
3-7875-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HGN-2415EG	1,364,000	1,570,000					59					
3-7875-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HGN-3015EG	1,564,000	1,823,000					59					
3-7875-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HGN-3615EG	1,769,000	2,045,000					59					
3-7875-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 4200×1500×800/1870 mm HGN-4215EG	1,983,000	2,391,000					59					
3-7876-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800/1800 mm HIY-2412	1,294,000	1,460,000					60					
3-7876-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800/1800 mm HIY-3012	1,418,000	1,616,000					60					
3-7876-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800/1800 mm HIY-3612	1,583,000	1,782,000					60					
3-7876-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1200×800/1800 mm HIY-4212	1,809,000	2,110,000					60					
3-7877-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800/1800 mm HIY-2415	1,360,000	1,538,000					60					
3-7877-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800/1800 mm HIY-3015	1,451,000	1,654,000					60					
3-7877-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800/1800 mm HIY-3615	1,627,000	1,832,000					60					
3-7877-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1500×800/1800 mm HIY-4215	1,855,000	2,212,000					60					
3-7884-01	超音波洗浄機（ガラス器具用）	900×600×926mm IUC-900X	1,300,000	1,450,000					133					
3-7884-02	超音波洗浄機（ガラス器具用）	1000×650×926mm IUC-1000	1,350,000	1,550,000					133					
3-7884-03	超音波洗浄機（ガラス器具用）	1200×600×926mm IUC-1200	1,350,000	1,550,000					133					
3-7904-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HEN-2412EG	1,199,000	1,362,000					59					
3-7904-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HEN-3012EG	1,387,000	1,600,000					59					
3-7904-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HEN-3612EG	1,490,000	1,712,000					59					
3-7904-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 4200×1200×800/1870 mm HEN-4212EG	1,769,000	2,070,000					59					
3-7905-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HEN-2415EG	1,275,000	1,451,000					59					
3-7905-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HEN-3015EG	1,465,000	1,690,000					59					
3-7905-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HEN-3615EG	1,574,000	1,807,000					59					
3-7905-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 4200×1500×800/1870 mm HEN-4215EG	1,831,000	2,247,000					59					
3-7906-01	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HEN-2412E	1,175,000	1,305,000					58					
3-7906-02	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HEN-3012E	1,330,000	1,479,000					58					
3-7906-03	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HEN-3612E	1,408,000	1,540,000					58					
3-7906-04	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 4200×1200×800/1870 mm HEN-4212E	1,722,000	1,940,000					58					
3-7907-01	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HEN-2415E	1,251,000	1,395,000					58					
3-7907-02	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HEN-3015E	1,398,000	1,558,000					58					
3-7907-03	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HEN-3615E	1,490,000	1,634,000					58					
3-7907-04	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 4200×1500×800/1870 mm HEN-4215E	1,787,000	2,120,000					58					
3-7908-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm HEN-2412G	1,146,000	1,316,000					57					
3-7908-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm HEN-3012G	1,269,000	1,474,000					57					
3-7908-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm HEN-3612G	1,382,000	1,581,000					57					
3-7908-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 4200×1200×800/1800 mm HEN-4212G	1,645,000	1,953,000					57					
3-7909-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm HEN-2415G	1,223,000	1,407,000					57					
3-7909-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm HEN-3015G	1,347,000	1,564,000					57					
3-7909-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm HEN-3615G	1,459,000	1,668,000					57					
3-7909-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸付 4200×1500×800/1800 mm HEN-4215G	1,719,000	2,144,000					57					
3-7910-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800/1800 mm HEN-2412	1,108,000	1,255,000					56					
3-7910-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800/1800 mm HEN-3012	1,185,000	1,355,000					56					
3-7910-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800/1800 mm HEN-3612	1,266,000	1,430,000					56					
3-7910-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1200×800/1800 mm HEN-4212	1,570,000	1,835,000					56					
3-7911-01	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800/1800 mm HEN-2415	1,192,000	1,354,000					56					
3-7911-02	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800/1800 mm HEN-3015	1,261,000	1,443,000					56					
3-7911-03	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800/1800 mm HEN-3615	1,343,000	1,518,000					56					
3-7911-04	中央実験台（フレームタイプ）	4200×1500×800/1800 mm HEN-4215	1,633,000	2,013,000					56					
3-7912-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 1800×1200×800/1870 mm HCJ-1812EG	862,000	976,000					55					
3-7912-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HCJ-2412EG	1,070,000	1,215,000					55					
3-7912-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HCJ-3012EG	1,176,000	1,324,000					55					
3-7912-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HCJ-3612EG	1,415,000	1,687,000					55					
3-7913-01	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 1800×1500×800/1870 mm HCJ-1815EG	890,000	1,011,000					55					
3-7913-02	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HCJ-2415EG	1,093,000	1,244,000					55					
3-7913-03	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HCJ-3015EG	1,207,000	1,361,000					55					
3-7913-04	中央実験台（フレームタイプ）	ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HCJ-3615EG	1,457,000	1,800,000					55					
3-7914-01	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 1800×1200×800/1870 mm HCJ-1812E	842,000	920,000					54					
3-7914-02	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HCJ-2412E	1,004,000	1,090,000					54					
3-7914-03	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HCJ-3012E	1,093,000	1,162,000					54					
3-7914-04	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HCJ-3612E	1,368,000	1,574,000					54					
3-7915-01	中央実験台（フレームタイプ）	LED照明												

2025年7月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 機器2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-7925-01	中央実験台（フレームタイプ）	1800×1500×800 mm HCO-1815CB	654,000	753,000					50					
3-7925-02	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800 mm HCO-2415CB	705,000	818,000					50					
3-7925-03	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800 mm HCO-3015CB	762,000	892,000					50					
3-7925-04	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800 mm HCO-3615CB	1,049,000	1,239,000					50					
3-7926-01	中央実験台（フレームタイプ）	1800×1200×800 mm HBO-1812	448,000	520,000					47					
3-7926-02	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800 mm HBO-2412	558,000	659,000					47					
3-7926-03	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800 mm HBO-3012	695,000	793,000					47					
3-7926-04	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800 mm HBO-3612	849,000	1,036,000					47					
3-7927-01	中央実験台（フレームタイプ）	1800×1500×800 mm HBO-1815	509,000	596,000					47					
3-7927-02	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800 mm HBO-2415	579,000	684,000					47					
3-7927-03	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800 mm HBO-3015	729,000	832,000					47					
3-7927-04	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800 mm HBO-3615	893,000	1,135,000					47					
3-7928-01	中央実験台（フレームタイプ）	1800×1200×800 mm HAO-1812	372,000	425,000					46					
3-7928-02	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1200×800 mm HAO-2412	429,000	498,000					46					
3-7928-03	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1200×800 mm HAO-3012	475,000	552,000					46					
3-7928-04	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1200×800 mm HAO-3612	711,000	840,000					46					
3-7929-01	中央実験台（フレームタイプ）	1800×1500×800 mm HAO-1815	402,000	463,000					46					
3-7929-02	中央実験台（フレームタイプ）	2400×1500×800 mm HAO-2415	453,000	526,000					46					
3-7929-03	中央実験台（フレームタイプ）	3000×1500×800 mm HAO-3015	509,000	596,000					46					
3-7929-04	中央実験台（フレームタイプ）	3600×1500×800 mm HAO-3615	776,000	916,000					46					
3-7932-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1200×800 mm SEA-1812	401,000	478,000					22					
3-7932-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1200×800 mm SEA-2412	496,000	591,000					22					
3-7932-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1200×800 mm SEA-3012	604,000	719,000					22					
3-7932-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1200×800 mm SEA-3612	691,000	823,000					22					
3-7933-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1500×800 mm SEA-1815	443,000	528,000					22					
3-7933-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1500×800 mm SEA-2415	523,000	623,000					22					
3-7933-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800 mm SEA-3015	657,000	756,000					22					
3-7933-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800 mm SEA-3615	785,000	935,000					22					
3-7934-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1200×800 mm SDO-1812	369,000	440,000					21					
3-7934-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1200×800 mm SDO-2412	465,000	554,000					21					
3-7934-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1200×800 mm SDO-3012	602,000	717,000					21					
3-7934-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1200×800 mm SDO-3612	626,000	745,000					21					
3-7935-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1500×800 mm SDO-1815	415,000	494,000					21					
3-7935-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1500×800 mm SDO-2415	506,000	603,000					21					
3-7935-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800 mm SDO-3015	623,000	723,000					21					
3-7935-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800 mm SDO-3615	814,000	969,000					21					
3-7936-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1200×800 mm SCO-1812	358,000	427,000					21					
3-7936-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1200×800 mm SCO-2412	481,000	573,000					21					
3-7936-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1200×800 mm SCO-3012	547,000	651,000					21					
3-7936-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1200×800 mm SCO-3612	625,000	744,000					21					
3-7937-01	中央実験台（木製タイプ）	1800×1500×800 mm SCO-1815	428,000	510,000					21					
3-7937-02	中央実験台（木製タイプ）	2400×1500×800 mm SCO-2415	524,000	624,000					21					
3-7937-03	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800 mm SCO-3015	627,000	728,000					21					
3-7937-04	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800 mm SCO-3615	793,000	944,000					21					
3-7944-01	中央実験台（木製タイプ）	2400×1200×800/1800 mm SFY-2412	1,041,000	1,219,000					36					
3-7944-02	中央実験台（木製タイプ）	3000×1200×800/1800 mm SFY-3012	1,166,000	1,365,000					36					
3-7944-03	中央実験台（木製タイプ）	3600×1200×800/1800 mm SFY-3612	1,228,000	1,437,000					36					
3-7944-04	中央実験台（木製タイプ）	4200×1200×800/1800 mm SFY-4212	1,424,000	1,681,000					36					
3-7945-01	中央実験台（木製タイプ）	2400×1500×800/1800 mm SFY-2415	1,093,000	1,279,000					36					
3-7945-02	中央実験台（木製タイプ）	3000×1500×800/1800 mm SFY-3015	1,186,000	1,388,000					36					
3-7945-03	中央実験台（木製タイプ）	3600×1500×800/1800 mm SFY-3615	1,290,000	1,510,000					36					
3-7945-04	中央実験台（木製タイプ）	4200×1500×800/1800 mm SFY-4215	1,541,000	1,819,000					36					
3-8038-01	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	900×600×800 mm SLA-960SG	165,000	198,000		819	819		71					
3-8038-02	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1200×600×800 mm SLA-1260SG	183,000	220,000		819	819		71					
3-8038-03	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1500×600×800 mm SLA-1560SG	222,000	265,000		819	819		71					
3-8038-04	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1800×600×800 mm SLA-1860SG	235,000	287,000		819	819		71					
3-8039-01	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	900×750×800 mm SLA-975SSG	176,000	212,000		819	819		71					
3-8039-02	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1200×750×800 mm SLA-1275SSG	193,000	232,000		819	819		71					
3-8039-03	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1500×750×800 mm SLA-1575SSG	232,000	277,000		819	819		71					
3-8039-04	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1800×750×800 mm SLA-1875SSG	241,000	295,000		819	819		71					
3-8040-01	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	900×600×800 mm SNA-960SG	165,000	198,000		819	819		71					
3-8040-02	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1200×600×800 mm SNA-1260SG	183,000	220,000		819	819		71					
3-8040-03	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1500×600×800 mm SNA-1560SG	222,000	265,000		819	819		71					
3-8040-04	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1800×600×800 mm SNA-1860SG	235,000	287,000		819	819		71					
3-8041-01	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	900×750×800 mm SNA-975SSG	176,000	212,000		819	819		71					
3-8041-02	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1200×750×800 mm SNA-1275SSG	193,000	232,000		819	819		71					
3-8041-03	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1500×750×800 mm SNA-1575SSG	232,000	277,000		819	819		71					
3-8041-04	サイド実験台（木製・アイランドタイプ）	1800×750×800 mm SNA-1875SSG	241,000	295,000		819	819		71					
3-8042-01	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	1800×1500×800 mm SAO-1815SY	579,000	690,000		811	811		23					
3-8042-02	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	2400×1500×800 mm SAO-2415SY	662,000	802,000		811	811		23					
3-8042-03	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	3000×1500×800 mm SAO-3015SY	803,000	924,000		811	811		23					
3-8042-04	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	3600×1500×800 mm SAO-3615SY	937,000	1,162,000		811	811		23					
3-8043-01	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	1800×1500×800 mm SBO-1815SY	579,000	690,000					23					
3-8043-02	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	2400×1500×800 mm SBO-2415SY	662,000	788,000					23					
3-8043-03	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	3000×1500×800 mm SBO-3015SY	820,000	960,000					23					
3-8043-04	中央実験台（木製タイプ・収納スペース付き）	3600×1500×800 mm SBO-3615SY	954,000	1,136,000					23					
3-8176-01	チューブコネクタ（凸凹型）	10個入 8700-0417	5,000	5,100	1896	1896								
3-8177-02	PVDFチューブコネクタ（T型）	10個入 8711-0006	2,500	2,700	1896	1896								
3-8180-01	PVDFチューブコネクタ（ストレート型）	10個入 8710-0004	1,400	1,500	1896	1896								
3-8180-04	PVDFチューブコネクタ（ストレート型）	10個入 8710-0010	2,100	2,200	1896	1896								
3-8188-06	ビスコンプラナー（高粘度用）	フッ素樹脂（PTFE-FEP）5331-2200	121,000	124,400	381	381								
3-8195-05	液体サンプラー（低粘度用）	フッ素樹脂（PTFE-FEP）250mL 5330-2100	78,000	80,200	381	381								
3-8277-04	コルク栓 φ11×φ8×20mm	10個入	210	290	1804	1804							492	
3-8277-25	コルク栓 φ60×φ55×30mm	10個入	7,720	7,700	1804	1804							492	
3-8511-02	アルミボトル（UN規格適合）	120mL 0327-0120	860	880	1648	1648								
3-8511-03	アルミボトル（UN規格適合）	300mL 0327-0300	1,100	1,200	1648	1648								
3-8830-01	エアコン風よけカバー エアーウイング マルチ AW14-021-01		4,300	3,990	2054	2054								
3-8830-02	エアコン風よけカバー エアーウイング プロ AW7-021-06		4,080	3,860	2054	2054								
3-8830-03	エアコン風よけカバー エアーウイング プロ（黒） AW7-021-06BK		4,080	3,860	2054	2054								
3-8830-04	エアコン風よけカバー エアーウイング スリット 1式（2個入） AW12-021-02		5,000	4,710	2054	2054								
3-8830-05	エアコン風よけカバー エアーウイング かぜよけ AW16-021-01		2,450	2,310	2054	2054								
3-8830-06	エアコン風よけカバー エアーウイング スリム AW10-021-01		3,260	2,710	2054	2054								
3-9181-01	大容量ポリスポイト 26 00 190 10mL 200本入		5,300	5,400	1757	1757								
3-9284-11	グルーガン用グルースティック 半透明 1箱（12本入） 20340		350	380										590
3-9284-12	グルーガン用グルースティック イエロー 1箱（12本入） 20341		350	380										590
3-9284-13	グルーガン用グルースティック ホワイト 1箱（12本入） 20342		350	380										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
4-1148-02	流し台（緊急用洗眼器付き）DWA-1575KS	561,000	648,000					134					
4-1148-03	流し台（緊急用洗眼器付き）DWA-1875KS	604,000	697,000					134					
4-1150-01	生使用実験台（対面型）ESF-1890DCL	307,000	470,000					171					
4-1150-02	生使用実験台（対面型）ESF-1890DCM	307,000	470,000					171					
4-1150-03	生使用実験台（対面型）ESF-1890DC	307,000	470,000					171					
4-1151-01	生使用実験台（対面型）ESF-1890KCL	332,000	465,000					170					
4-1151-02	生使用実験台（対面型）ESF-1890KCM	332,000	465,000					170					
4-1151-03	生使用実験台（対面型）ESF-1890KCG	332,000	465,000					170					
4-1152-01	準備室用被服机 両面バーティカルボード CHF-1890M	451,000	515,000					179					
4-1153-01	生使用被服机 両面バーティカルボード CHE-1890M	231,000	275,000					179					
4-1154-01	生使用被服机 両面バーティカルボード CHD-1890M	249,000	267,000					179					
4-1155-01	生使用被服机 両面バーティカルボード CHB-1890M	279,000	305,000					179					
4-1155-02	生使用被服机 両面バーティカルボード CHC-1890M	435,000	471,000					178					
4-1156-01	教師用被服机 両面バーティカルボード CHA-1890M	409,000	475,000					178					
4-1157-01	教師用被服机 両面バーティカルボード CHA-1890MK	435,000	484,000					178					
4-1158-01	壁面用調理台 L型 CSE-1242SC	1,355,000	1,491,000					176					
4-1159-01	壁面用調理台 L型 CSD-1870SC	1,169,000	1,287,000					176					
4-1160-01	生使用調理台 両面バーティカルボード CSC-2190STM	626,000	689,000					176					
4-1160-02	生使用調理台 両面バーティカルボード CSC-2190ST	626,000	689,000					176					
4-1161-01	生使用調理台 両面バーティカルボード CSB-2190STM	676,000	744,000					176					
4-1161-02	生使用調理台 両面バーティカルボード CSB-2190ST	676,000	744,000					176					
4-1162-01	生使用調理台 両面バーティカルボード CSA-2290SC	1,208,000	1,329,000					175					
4-1163-01	教師用調理台 両面バーティカルボード CKB-2290SC	1,144,000	1,259,000					175					
4-1164-01	教師用調理台 両面バーティカルボード CKA-2290SC	1,141,000	1,256,000					175					
4-1165-02	被服兼用生使用調理台 両面バーティカルボード CSF-1890MTM	685,000	754,000					177					
4-1165-03	被服兼用生使用調理台 両面バーティカルボード CSF-1890MT	685,000	754,000					177					
4-1165-05	被服兼用生使用調理台 両面バーティカルボード CSF-2190MTM	740,000	815,000					177					
4-1165-06	被服兼用生使用調理台 両面バーティカルボード CSF-2190MT	740,000	815,000					177					
4-1166-01	被服兼用教師用調理台 両面マラミンバーティカルボード CKD-2290MT	886,000	975,000					177					
4-1167-01	被服兼用教師用調理台 両面バーティカルボード CKC-2290MT	870,000	958,000					177					
4-1168-01	準備室実験台 両面バーティカルボード EJA-2490DC	586,000	704,000					169					
4-1169-01	準備室実験台 両面バーティカルボード EJA-2490KC	623,000	717,000					169					
4-1473-01	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-0.5-□100	3,560	4,280	1958	1958								
4-1473-02	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-0.5	8,700	10,500	1958	1958								
4-1473-03	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-0.5-□1000	30,240	43,400	1958	1958								
4-1473-04	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-169-1-□100	3,400	4,080	1958	1958								
4-1473-05	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-1	8,220	9,860	1958	1958								
4-1473-06	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-1-□1000	25,420	37,600	1958	1958								
4-1473-07	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-169-2-□100	4,840	5,800	1958	1958								
4-1473-08	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-2	12,540	15,100	1958	1958								
4-1473-09	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-169-2-□1000	23,000	34,700	1958	1958								
4-1474-01	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-190-0.5-□100	3,560	4,280	1958	1958								
4-1474-02	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-190-0.5	8,700	10,500	1958	1958								
4-1474-03	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-190-0.5-□1000	30,240	43,400	1958	1958								
4-1474-04	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-190-1-□100	3,400	4,080	1958	1958								
4-1474-05	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-190-1	8,220	9,860	1958	1958								
4-1474-06	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-190-1-□1000	25,420	37,600	1958	1958								
4-1474-07	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-190-2-□100	4,840	5,800	1958	1958								
4-1474-08	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-190-2	12,540	15,100	1958	1958								
4-1474-09	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-190-2-□1000	23,000	34,700	1958	1958								
4-1475-01	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-113-0.5-□100	3,560	4,280	1958	1958								
4-1475-02	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-113-0.5	8,000	11,100	1958	1958								
4-1475-03	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-113-0.5-□1000	27,800	45,800	1958	1958								
4-1475-04	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-113-1-□100	3,400	4,080	1958	1958								
4-1475-05	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-113-1	8,220	9,860	1958	1958								
4-1475-06	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-113-1-□1000	25,420	37,600	1958	1958								
4-1475-07	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 5枚入 N-113-2-□100	4,840	5,800	1958	1958								
4-1475-08	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-113-2	12,540	15,100	1958	1958								
4-1475-09	紫外線カットアクリル板 CLAREX 透明 N-113-2-□1000	23,000	34,700	1958	1958								
4-1476-01	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー 5枚入 N-039-0.5-□100	3,560	4,280	1958	1958								
4-1476-02	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー N-039-0.5	8,700	10,500	1958	1958								
4-1476-03	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー N-039-0.5-□1000	30,240	43,400	1958	1958								
4-1476-04	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー 5枚入 N-039-1-□100	3,400	4,080	1958	1958								
4-1476-05	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー N-039-1	8,220	9,860	1958	1958								
4-1476-06	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー N-039-1-□1000	25,420	37,600	1958	1958								
4-1476-07	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー 5枚入 N-039-2-□100	4,840	5,800	1958	1958								
4-1476-08	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー N-039-2	12,540	15,100	1958	1958								
4-1476-09	紫外線カットアクリル板 CLAREX 黄色クリアー N-039-2-□1000	23,000	34,700	1958	1958								
4-1477-01	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-70N-0.5-□50	2,500	3,000	1958	1958								
4-1477-02	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-70N-0.5-□100	10,320	12,400	1958	1958								
4-1477-03	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-70N-0.5	26,700	36,900	1958	1958								
4-1477-04	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-70N-1-□50	2,400	2,880	1958	1958								
4-1477-05	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-70N-1-□100	9,920	11,900	1958	1958								
4-1477-06	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-70N-1	27,840	33,500	1958	1958								
4-1477-07	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-70N-2-□50	2,920	3,500	1958	1958								
4-1477-08	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-70N-2-□100	12,310	14,800	1958	1958								
4-1477-09	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-70N-2	35,080	42,100	1958	1958								
4-1478-01	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-75N-0.5-□50	2,500	3,000	1958	1958								
4-1478-02	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-75N-0.5-□100	10,320	12,400	1958	1958								
4-1478-03	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-75N-0.5	28,980	34,800	1958	1958								
4-1478-04	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-75N-1-□50	2,400	2,880	1958	1958								
4-1478-05	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-75N-1-□100	9,920	11,900	1958	1958								
4-1478-06	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-75N-1	27,840	33,500	1958	1958								
4-1478-07	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-75N-2-□50	2,920	3,500	1958	1958								
4-1478-08	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-75N-2-□100	12,310	14,800	1958	1958								
4-1478-09	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-75N-2	35,080	42,100	1958	1958								
4-1479-01	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-80N-0.5-□50	2,500	3,000	1958	1958								
4-1479-02	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-80N-0.5-□100	10,320	12,400	1958	1958								
4-1479-03	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-80N-0.5	28,980	34,800	1958	1958								
4-1479-04	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-80N-1-□50	2,400	2,880	1958	1958								
4-1479-05	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-80N-1-□100	9,920	11,900	1958	1958								
4-1479-06	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-80N-1	27,840	33,500	1958	1958								
4-1479-07	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-80N-2-□50	2,920	3,500	1958	1958								
4-1479-08	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-80N-2-□100	12,310	14,800	1958	1958								
4-1479-09	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-80N-2	35,080	42,100	1958	1958								
4-1480-01	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-85N-0.5-□50	2,500	3,000	1958	1958								
4-1480-02	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-85N-0.5-□100	10,320	12,400	1958	1958								
4-1480-03	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-85N-0.5	28,980	34,800	1958	1958								
4-1480-04	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-85N-1-□50	2,400	2,880	1958	1958								
4-1480-05	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-85N-1-□100	9,920	11,900	1958	1958								
4-1480-06	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-85N-1	27,840	33,500	1958	1958								
4-1480-07	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-85N-2-□50	2,920	3,500	1958	1958								
4-1480-08	近赤外線透過アクリル板 CLAREX 5枚入 NIR-85N-2-□100	12,310	14,800	1958	1958								
4-1480-09	近赤外線透過アクリル板 CLAREX NIR-85N-2	35,080	42,100	1958	1958								
4-													

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サイエンスア スト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエ ア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ ログ 頁
4-2058-02	UN対応角型容器 5L本体 2000092562		570	580	1535	1535							
4-2058-03	UN対応角型容器 10L本体 2000095642	2,800	2,900	1535	1535								
4-2058-05	UN対応角型容器 2.5L本体 2000095966	1,000	1,030	1535	1535								
4-2059-11	活性炭(青目盛付)用ストロップコック 2000076459	3,200	3,300	1528	1528								
4-2224-11	オールプラスチックディスポジリング(個包装・減菌済み) LS-1 1箱(100本人)	4,000	4,200	1214	1214								
4-2351-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き647um #30-□100	11,160	14,510	1967	1967								
4-2351-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き647um #30-□200	22,320	29,020	1967	1967								
4-2351-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き647um #30-□300	33,480	43,530	1967	1967								
4-2351-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き647um #30-□500	55,800	72,540	1967	1967								
4-2351-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647um #30-□1000	111,600	145,080	1967	1967								
4-2352-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き435um #40-□100	11,880	15,450	1967	1967								
4-2352-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き435um #40-□200	23,760	30,890	1967	1967								
4-2352-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き435um #40-□300	35,640	46,330	1967	1967								
4-2352-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き435um #40-□500	59,520	77,380	1967	1967								
4-2352-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き435um #40-□1000	118,800	154,440	1967	1967								
4-2353-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き263um #60-□100	14,040	18,250	1967	1967								
4-2353-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き263um #60-□200	27,960	36,350	1967	1967								
4-2353-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き263um #60-□300	42,000	54,600	1967	1967								
4-2353-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き263um #60-□500	69,840	90,790	1967	1967								
4-2353-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き263um #60-□1000	140,400	182,520	1967	1967								
4-2354-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き158um #80-□100	15,000	19,500	1967	1967								
4-2354-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き158um #80-□200	29,880	38,840	1967	1967								
4-2354-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き158um #80-□300	44,880	58,340	1967	1967								
4-2354-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き158um #80-□500	74,640	97,030	1967	1967								
4-2354-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き158um #80-□1000	150,000	195,000	1967	1967								
4-2355-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き94um #100-□100	15,480	20,120	1967	1967								
4-2355-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き94um #100-□200	30,720	39,930	1967	1967								
4-2355-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き94um #100-□300	46,080	59,900	1967	1967								
4-2355-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き94um #100-□500	76,800	99,840	1967	1967								
4-2355-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き94um #100-□1000	154,800	201,240	1967	1967								
4-2406-01	サラシ濾過布 綾織 幅1070mm NF-516	22,800	29,240	1965	1965								
4-2406-02	サラシ濾過布 綾織 幅920mm NF-526	24,480	31,820	1965	1965								
4-2406-03	サラシ濾過布 綾織 幅920mm NF-900	20,520	26,680	1965	1965								
4-2406-04	サラシ濾過布 朱子織 幅1240mm F-201	21,840	28,390	1965	1965								
4-2406-05	サラシ濾過布 平織 幅1170mm F-312	19,680	25,580	1965	1965								
4-2406-06	サラシ濾過布 朱子織 幅1660mm F-5001	25,920	33,700	1965	1965								
4-2406-07	サラシ濾過布 綾織 幅1300mm F-5003	24,000	31,200	1965	1965								
4-2406-08	サラシ濾過布 斜子織 幅1600mm N-48	22,080	28,700	1965	1965								
4-2406-09	サラシ濾過布 斜子織 幅1600mm N-64	21,960	28,550	1965	1965								
4-2406-01	ナイロンメッシュ 目開き1um #614-1	44,880	58,340	1964	1964								
4-2406-03	ナイロンメッシュ 目開き10um #500/520	38,520	50,080	1964	1964								
4-2406-05	ナイロンメッシュ 目開き21um #508-21	32,040	41,650	1964	1964								
4-2406-06	ナイロンメッシュ 目開き25um #457-25	28,800	37,440	1964	1964								
4-2406-07	ナイロンメッシュ 目開き30um #368-30	25,680	33,380	1964	1964								
4-2406-08	ナイロンメッシュ 目開き40um #330-40	23,040	29,950	1964	1964								
4-2406-09	ナイロンメッシュ 目開き50um #267-50	16,080	20,900	1964	1964								
4-2406-10	ナイロンメッシュ 目開き55um #305-55	15,480	20,120	1964	1964								
4-2406-11	ナイロンメッシュ 目開き60um #229-60	13,440	17,470	1964	1964								
4-2406-12	ナイロンメッシュ 目開き70um #254-70	12,840	16,690	1964	1964								
4-2406-13	ナイロンメッシュ 目開き75um #157-75	12,840	16,690	1964	1964								
4-2406-14	ナイロンメッシュ 目開き80um #180-80	12,240	15,910	1964	1964								
4-2406-17	ナイロンメッシュ 目開き150um #122-150	8,330	10,830	1964	1964								
4-2406-18	ナイロンメッシュ 目開き200um #79-200	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-19	ナイロンメッシュ 目開き250um #72-250	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-20	ナイロンメッシュ 目開き300um #58-300	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-21	ナイロンメッシュ 目開き355um #51-355	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-22	ナイロンメッシュ 目開き400um #43-400	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-23	ナイロンメッシュ 目開き440um #41-440	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-24	ナイロンメッシュ 目開き500um #36-500	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-26	ナイロンメッシュ 目開き600um #33-600	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-28	ナイロンメッシュ 目開き700um #27-700	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-29	ナイロンメッシュ 目開き730um #27-730	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-30	ナイロンメッシュ 目開き830um #23-830	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-31	ナイロンメッシュ 目開き900um #20-900	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-32	ナイロンメッシュ 目開き940um #20-940	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-33	ナイロンメッシュ 目開き950um #20-950	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-34	ナイロンメッシュ 目開き1000um #17-1000	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-35	ナイロンメッシュ 目開き1170um #17-1170	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-36	ナイロンメッシュ 目開き1250um #17/15-1250	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-37	ナイロンメッシュ 目開き1320um #15-1320	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-38	ナイロンメッシュ 目開き1450um #14-1450	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-39	ナイロンメッシュ 目開き1560um #13-1560	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-40	ナイロンメッシュ 目開き1800um #11-1800	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-41	ナイロンメッシュ 目開き1920um #11-1920	7,200	9,360	1964	1964								
4-2406-52	ナイロンメッシュ 目開き7um #508/585-5	37,440	48,670	1964	1964								
4-2406-54	ナイロンメッシュ 目開き15um #520/560-15	31,680	41,180	1964	1964								
4-2406-66	ナイロンメッシュ #157-100	8,640	11,230	1964	1964								
4-2406-75	ナイロンメッシュ #33-560	6,480	8,420	1964	1964								
4-2406-77	ナイロンメッシュ #28-660	6,480	8,420	1964	1964								
4-2482-03	元素粉末材料 アルミニウム 1kg ALE11PB5	30,750	30,800	1923	1923								
4-2482-06	元素粉末材料 α-アルミナ 500g ALO13PB4	13,050	13,100	1923	1923								
4-2482-11	元素粉末材料 三酸化ビスマズ 100g BIO12PB3	15,000	24,800	1923	1923								
4-2482-12	元素粉末材料 三酸化ビスマズ 1kg BIO12PB5	37,500	50,100	1923	1923								
4-2482-15	元素粉末材料 皮素 25g CCE02PB1	11,250	11,300	1923	1923								
4-2482-19	元素粉末材料 酸化カルシウム 25g CAO02PB1	11,250	11,300	1923	1923								
4-2482-25	元素粉末材料 酸化クロム(Ⅲ) 500g CRO02PB4	19,500	31,100	1923	1923								
4-2482-33	元素粉末材料 酸化第二鉄(ヘマタイト) 500g FEO10PB4	9,000	31,400	1923	1923								
4-2482-34	元素粉末材料 酸化第二鉄(ヘマタイト) 1kg FEO10PB5	13,500	45,500	1923	1923								
4-2482-50	元素粉末材料 三酸化モリブデン 100g MOO05PB3	13,050	13,100	1923	1923								
4-2482-75	元素粉末材料 炭化チタン 100g TIO02PB3	11,550	11,600	1923	1923								
4-2482-76	元素粉末材料 窒化チタン 100g TIO05PB3	11,550	11,600	1923	1923								
4-2482-78	元素粉末材料 二酸化チタン 500g TIO13PB4	11,550	29,100	1923	1923								
4-2482-85	元素粉末材料 酸化ジルコニウム 2R002PB4	11,550	11,600	1923	1923								
4-2581-01	ステンレス織い用メッシュ 平織 #2.2	21,600	28,080	1919	1919								
4-2581-02	ステンレス織い用メッシュ 平織 #2.8	18,720	24,330	1919	1919								
4-2581-04	ステンレス織い用メッシュ 平織 #3.5	19,920	25,910	1919	1919								
4-2581-05	ステンレス織い用メッシュ 平織 #4.2	17,760	23,080	1919	1919								
4-2581-06	ステンレス織い用メッシュ 平織 #5	20,160	26,200	1919	1919								
4-2581-07	ステンレス織い用メッシュ 平織 #7	13,320	17,330	1919	1919								
4-2581-08	ステンレス織い用メッシュ 平織 #10	14,040	18,250	1919	1919								
4-2581-09	ステンレス織い用メッシュ 平織 #14	11,160	14,500	1919	1919								
4-2581-10	ステンレス織い用メッシュ 平織 #20	11,520	14,980	1919	1919								
4-2581-11	ステンレス織い用メッシュ 平織 #24	13,680	17,780	1919	1919								
4-2581-12	ステンレス織い用メッシュ 平織 #40	15,120	19,650	1919	1919								
4-2581-13	ステンレス織い用メッシュ 平織 #50	18,000	23,400	1919	1919								
4-2581-14	ステンレス織い用メッシュ 平織 #60	12,600	16,380										

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合機 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
4-3309-04	窓下流し台(扉仕様) 1800×600×760mm DMA-1860	679,000	870,000					172					
4-3310-01	流し台(センサー式混合栓付き) 600×750×800/900mm DWA-875RJ	417,000	530,000					138					
4-3310-02	流し台(センサー式混合栓付き) 900×750×800/900mm DWA-975RJ	467,000	589,000					138					
4-3310-03	流し台(センサー式混合栓付き) 1200×750×800/900mm DWA-1275RJ	500,000	626,000					138					
4-3310-04	流し台(センサー式混合栓付き) 1500×750×800/900mm DWA-1575RJ	547,000	679,000					138					
4-3310-05	流し台(センサー式混合栓付き) 1800×750×800/900mm DWA-1875RJ	595,000	732,000					138					
4-3311-01	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1200×900×800mm SBO-1290	199,000	220,000					25					
4-3311-02	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1500×900×800mm SBO-1590	287,000	316,000					25					
4-3311-03	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1800×900×800mm SBO-1890	324,000	357,000					25					
4-3319-01	作業台(低床タイプ) 600×750×300mm HSO-675L	129,000	149,000					161					
4-3319-02	作業台(低床タイプ) 900×750×300mm HSO-975L	137,000	158,000					161					
4-3319-03	作業台(低床タイプ) 1200×750×300mm HSO-1275L	160,000	185,000					161					
4-3319-04	作業台(低床タイプ) 1500×750×300mm HSO-1575L	187,000	216,000					161					
4-3319-05	作業台(低床タイプ) 1800×750×300mm HSO-1875L	267,000	308,000					161					
4-3319-06	作業台(低床タイプ) 2400×750×300mm HSO-2475L	309,000	356,000					161					
4-3319-07	作業台(低床タイプ) 3000×750×300mm HSO-3075L	361,000	416,000					161					
4-3319-08	作業台(低床タイプ) 3600×750×300mm HSO-3675L	495,000	570,000					161					
4-3332-01	作業台 1800×900×700mm EGS-1890B	443,000	527,000					174					
4-3332-02	作業台 1500×900×700mm EGS-1590B	425,000	506,000					174					
4-3333-01	生徒用金工工作台 1800×900×750mm EGS-1890A	512,000	609,000					174					
4-3334-01	教師用金工工作台 1800×900×750mm EGK-1890B	590,000	701,000					174					
4-3335-01	教師用金工工作台(金工万力付き) 1800×900×750mm EGK-1890A	696,000	828,000					174					
4-3336-01	窓下台 900×600×760mm MRC-960	162,000	192,000					173					
4-3336-02	窓下台 1200×600×760mm MRC-1260	199,000	237,000					173					
4-3336-03	窓下台 1500×600×760mm MRC-1560	225,000	266,000					173					
4-3336-04	窓下台 1800×600×760mm MRC-1860	293,000	349,000					173					
4-3337-01	窓下台(引き戸仕様) 900×600×760mm MRB-960	199,000	235,000					173					
4-3337-02	窓下台(引き戸仕様) 1200×600×760mm MRB-1260	237,000	280,000					173					
4-3337-03	窓下台(引き戸仕様) 1500×600×760mm MRB-1560	295,000	349,000					173					
4-3337-04	窓下台(引き戸仕様) 1800×600×760mm MRB-1860	381,000	450,000					173					
4-3338-01	窓下台(扉仕様) 900×600×760mm MRA-960	211,000	250,000					173					
4-3338-02	窓下台(扉仕様) 1200×600×760mm MRA-1260	246,000	291,000					173					
4-3338-03	窓下台(扉仕様) 1500×600×760mm MRA-1560	318,000	376,000					173					
4-3338-04	窓下台(扉仕様) 1800×600×760mm MRA-1860	403,000	476,000					173					
4-3339-01	窓下流し台(引き戸仕様) 900×600×760mm DMB-960	420,000	530,000					172					
4-3339-02	窓下流し台(引き戸仕様) 1200×600×760mm DMB-1260	498,000	618,000					172					
4-3339-03	窓下流し台(引き戸仕様) 1500×600×760mm DMB-1560	597,000	753,000					172					
4-3339-04	窓下流し台(引き戸仕様) 1800×600×760mm DMB-1860	674,000	857,000					172					
4-3340-01	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1200×900×800mm SIO-1290	300,000	330,000					25					
4-3340-02	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1500×900×800mm SIO-1590	388,000	427,000					25					
4-3340-03	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1800×900×800mm SIO-1890	443,000	488,000					25					
4-3341-01	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1200×900×800mm SCO-1290	210,000	232,000					25					
4-3341-02	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1500×900×800mm SCO-1590	295,000	325,000					25					
4-3341-03	中央実験台(木製・D-900mmタイプ) 1800×900×800mm SCO-1890	339,000	374,000					25					
4-3342-01	スチール作業台(足掛けコの字) 1200×750×800mm JCB-1275	202,000	233,000	827	827			155					
4-3342-02	スチール作業台(足掛けコの字) 1500×750×800mm JCB-1575	238,000	274,000	827	827			155					
4-3342-03	スチール作業台(足掛けコの字) 1800×750×800mm JCB-1875	317,000	349,000	827	827			155					
4-3342-04	スチール作業台(足掛けコの字) 2400×750×800mm JCB-2475	380,000	437,000	827	827			155					
4-3343-01	スチール作業台(足掛けコの字) 1200×750×800mm JCA-1275	177,000	190,000	827	827			155					
4-3343-02	スチール作業台(足掛けコの字) 1500×750×800mm JCA-1575	196,000	216,000	827	827			155					
4-3343-03	スチール作業台(足掛けコの字) 1800×750×800mm JCA-1875	271,000	285,000	827	827			155					
4-3343-04	スチール作業台(足掛けコの字) 2400×750×800mm JCA-2475	329,000	353,000	827	827			155					
4-3563-01	PETメッシュフィルター PET-#50-φ13	29,040	37,750	1245	1245								
4-3563-02	PETメッシュフィルター PET-#50-φ25	29,160	37,910	1245	1245								
4-3563-03	PETメッシュフィルター PET-#50-φ47	29,160	37,910	1245	1245								
4-3563-04	PETメッシュフィルター PET-#50-φ90	29,760	38,690	1245	1245								
4-3563-05	PETメッシュフィルター PET-#50-φ142	30,840	40,090	1245	1245								
4-3564-01	PETメッシュフィルター PET-#100-φ13	29,040	37,750	1245	1245								
4-3564-02	PETメッシュフィルター PET-#100-φ25	29,160	37,910	1245	1245								
4-3564-03	PETメッシュフィルター PET-#100-φ47	29,160	37,910	1245	1245								
4-3564-04	PETメッシュフィルター PET-#100-φ90	29,760	38,690	1245	1245								
4-3564-05	PETメッシュフィルター PET-#100-φ142	30,840	40,090	1245	1245								
4-3565-01	PETメッシュフィルター PET-#150-φ13	29,040	37,750	1245	1245								
4-3565-02	PETメッシュフィルター PET-#150-φ25	29,160	37,910	1245	1245								
4-3565-03	PETメッシュフィルター PET-#150-φ47	29,160	37,910	1245	1245								
4-3565-04	PETメッシュフィルター PET-#150-φ90	29,760	38,690	1245	1245								
4-3565-05	PETメッシュフィルター PET-#150-φ142	30,840	40,090	1245	1245								
4-3566-01	PETメッシュフィルター PET-#200-φ13	29,160	37,910	1245	1245								
4-3566-02	PETメッシュフィルター PET-#200-φ25	29,160	37,910	1245	1245								
4-3566-03	PETメッシュフィルター PET-#200-φ47	29,280	38,060	1245	1245								
4-3566-04	PETメッシュフィルター PET-#200-φ90	30,240	39,310	1245	1245								
4-3566-05	PETメッシュフィルター PET-#200-φ142	32,040	41,650	1245	1245								
4-3567-01	PETメッシュフィルター PET-#300-φ13	29,400	38,220	1245	1245								
4-3567-02	PETメッシュフィルター PET-#300-φ25	29,760	38,690	1245	1245								
4-3567-03	PETメッシュフィルター PET-#300-φ47	30,000	39,000	1245	1245								
4-3567-04	PETメッシュフィルター PET-#300-φ90	32,640	42,430	1245	1245								
4-3567-05	PETメッシュフィルター PET-#300-φ142	37,080	48,200	1245	1245								
4-3568-01	PETメッシュフィルター PET-#450-φ13	30,240	39,310	1245	1245								
4-3568-02	PETメッシュフィルター PET-#450-φ25	30,960	40,250	1245	1245								
4-3568-03	PETメッシュフィルター PET-#450-φ47	31,440	40,870	1245	1245								
4-3568-04	PETメッシュフィルター PET-#450-φ90	37,200	48,360	1245	1245								
4-3568-05	PETメッシュフィルター PET-#450-φ142	47,760	62,090	1245	1245								
4-3569-01	PETメッシュフィルター PET-#540-φ13	31,200	40,560	1245	1245								
4-3569-02	PETメッシュフィルター PET-#540-φ25	31,680	41,180	1245	1245								
4-3569-03	PETメッシュフィルター PET-#540-φ47	32,160	41,810	1245	1245								
4-3569-04	PETメッシュフィルター PET-#540-φ90	38,640	50,230	1245	1245								
4-3569-05	PETメッシュフィルター PET-#540-φ142	49,200	63,960	1245	1245								
4-3570-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ13	29,160	37,910	1245	1245								
4-3570-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ25	29,280	38,060	1245	1245								
4-3570-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ47	29,280	38,060	1245	1245								
4-3570-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ90	30,240	39,310	1245	1245								
4-3570-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ142	32,160	41,810	1245	1245								
4-3571-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ13	29,160	37,910	1245	1245								
4-3571-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ25	29,280	38,060	1245	1245								
4-3571-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ47	29,400	38,220	1245	1245								
4-3571-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ90	30,480	39,620	1245	1245								
4-3571-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ142	32,400	42,120	1245	1245								
4-3572-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ13	29,160	37,910	1245	1245								
4-3572-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ25	29,280	38,060	1245	1245								
4-3572-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ47	29,400	38,220	1245	1245								
4-3572-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ90	30,480	39,620	1245	1245								
4-3572-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ142	32,400	42,120	1245	1245								
4-3573-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ13	29,160	37,910	1245	1245								
4-3573-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ25	29,280	38,060	1245	1245								
4-3573-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ47	29,400	38,220	1245</									

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ前2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
4-3576-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#500-φ142		42,000	54,600	1245	1245							
4-3577-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 50 1パック(100枚入)	12,000	13,200	1245	1245								
4-3577-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 50 1パック(100枚入)	12,000	13,200	1245	1245								
4-3577-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 50 1パック(100枚入)	13,200	14,520	1245	1245								
4-3577-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 50 1パック(100枚入)	17,800	19,580	1245	1245								
4-3577-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 50 1パック(100枚入)	23,100	25,420	1245	1245								
4-3578-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 100 1パック(100枚入)	12,000	13,200	1245	1245								
4-3578-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 100 1パック(100枚入)	12,000	13,200	1245	1245								
4-3578-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 100 1パック(100枚入)	13,200	14,520	1245	1245								
4-3578-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 100 1パック(100枚入)	17,800	19,580	1245	1245								
4-3578-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 100 1パック(100枚入)	23,100	25,420	1245	1245								
4-3579-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 150 1パック(100枚入)	12,000	13,200	1245	1245								
4-3579-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 150 1パック(100枚入)	12,000	13,200	1245	1245								
4-3579-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 150 1パック(100枚入)	13,200	14,520	1245	1245								
4-3579-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 150 1パック(100枚入)	17,800	19,580	1245	1245								
4-3579-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 150 1パック(100枚入)	23,100	25,410	1245	1245								
4-3580-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 200 1パック(100枚入)	14,800	16,280	1245	1245								
4-3580-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 200 1パック(100枚入)	14,800	16,280	1245	1245								
4-3580-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 200 1パック(100枚入)	16,800	18,480	1245	1245								
4-3580-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 200 1パック(100枚入)	26,400	29,040	1245	1245								
4-3580-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 200 1パック(100枚入)	34,400	37,850	1245	1245								
4-3581-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 300 1パック(100枚入)	14,800	16,280	1245	1245								
4-3581-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 300 1パック(100枚入)	14,800	16,280	1245	1245								
4-3581-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 300 1パック(100枚入)	16,800	18,480	1245	1245								
4-3581-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 300 1パック(100枚入)	26,400	29,040	1245	1245								
4-3581-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 300 1パック(100枚入)	34,400	37,850	1245	1245								
4-3582-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 400 1パック(100枚入)	24,000	26,400	1245	1245								
4-3582-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 400 1パック(100枚入)	24,000	26,400	1245	1245								
4-3582-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 400 1パック(100枚入)	39,600	43,560	1245	1245								
4-3582-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 400 1パック(50枚入)	39,400	43,340	1245	1245								
4-3582-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 400 1パック(50枚入)	51,200	56,320	1245	1245								
4-3583-01	丸型ステンレスメッシュ 13φmm 500 1パック(100枚入)	26,400	29,040	1245	1245								
4-3583-02	丸型ステンレスメッシュ 25φmm 500 1パック(100枚入)	26,400	29,040	1245	1245								
4-3583-03	丸型ステンレスメッシュ 47φmm 500 1パック(100枚入)	45,600	50,160	1245	1245								
4-3583-04	丸型ステンレスメッシュ 90φmm 500 1パック(50枚入)	47,100	51,810	1245	1245								
4-3583-05	丸型ステンレスメッシュ 142φmm 500 1パック(50枚入)	61,200	67,310	1245	1245								
4-3813-01	透視性電磁波シールドメッシュ袋 透視袋50センチベル 100＊200	15,600	20,280	1946	1946								
4-3813-02	透視性電磁波シールドメッシュ袋 透視袋50センチベル 250＊500	19,200	24,960	1946	1946								
4-3813-03	透視性電磁波シールドメッシュ袋 透視袋50センチベル 500＊1000	32,400	42,120	1946	1946								
4-3813-04	透視性電磁波シールドメッシュ袋 透視袋50センチベル 1000＊2000	108,000	140,400	1946	1946								
4-3823-01	デイス ひしゃく 未減価 5393-6640 20本入	28,000	28,800	1847	1847								
4-3825-04	受けフラスコ 1000mL 3 0635 70	9,200	9,300	1681	1681								
4-3825-06	受けフラスコ 03064049	20,100	20,500	1681	1681								
4-3831-02	吸引三角ろ過瓶 250mL 212013602	8,000	8,200	1705	1705								
4-3973-02	UVデイスセル 759150 100本入	9,000	9,500	1332	1332								
4-3976-06	蒸発皿 213014901	4,200	4,300	1711	1711								
4-4007-02	凍結保存容器 20.5L OK509＊2	300,000	308,000	1422	1422								
4-4007-03	凍結保存容器 34.8L OK509＊3	445,000	453,000	1422	1422								
4-4007-04	凍結保存容器 47.4L OK509＊4	489,000	498,000	1422	1422								
4-4021-01	ウォータータンク(ターバージャー丸形) 10L 7086-01	6,500	7,720	1527	1527							482	
4-4021-02	ウォータータンク(ターバージャー丸形) 20L 7086-11	8,980	10,700	1527	1527							482	
4-4021-03	ウォータータンク(ターバータンク) 50L キャスター有 7086-21	50,600	54,200	1527	1527							482	
4-4021-04	ウォータータンク(ターバータンク) 100L ネジキャップ・キャスター有 7086-31	95,920	102,640	1527	1527							482	
4-4395-01	エコジョースパチュラ 100本入 5379-0035	9,900	9,800									500	
4-4449-01	アリスネックス用スレーゾラック CF-7-2	10,300	10,500	1146	1146								
4-4449-03	アリスネックス用スレーゾラック CF-11-2	14,600	15,200	1146	1146								
4-4450-05	粒度測定器 VF2118	136,500	143,000	717	717								
4-4452-04	粉体攪拌用ロ-リ-ナスフラスコ 03 0430 70	25,600	26,100	1680	1680								
4-448-01	アーム式LED照明 BAML7V	15,020	15,800	790	790					58			
4-4533-01	研究用交配袋(薄手)イネ用(小)100枚入	5,900	7,080	1416	1416								
4-4533-02	研究用交配袋(薄手)イネ用(大)100枚入	6,500	7,690	1416	1416								
4-4533-03	研究用交配袋(薄手)ソルガム用 100枚入	8,750	9,920	1416	1416								
4-4533-04	研究用交配袋(薄手)ムギ用 100枚入	5,900	7,080	1416	1416								
4-4756-01	試験紙 Insta-TEST 2935-G	2,720	2,820	591	591								
4-4756-02	試験紙 Insta-TEST 2996	4,350	4,510	591	591								
4-4756-03	試験紙 Insta-TEST 2997	3,700	3,830	591	591								
4-4756-04	試験紙 Insta-TEST 2999LR	4,020	4,170	591	591								
4-4756-06	試験紙 Insta-TEST 2991-G	3,000	3,110	591	591								
4-4756-07	試験紙 Insta-TEST 3002	4,600	4,770	591	591								
4-4756-08	試験紙 Insta-TEST 2984LR	4,350	4,510	591	591								
4-4768-12	CC1000 らんぷ加工ホト VF2357	61,000	80,800	722	722								
4-4771-01	角形ワイドフィルム膜厚計 SP4000	16,800	23,900	716	716								
4-5078-01	マルチ洗浄瓶 500ML(青)	660	690	1570	1570								
4-5078-02	マルチ洗浄瓶 500ML(赤)	660	690	1570	1570								
4-5078-03	マルチ洗浄瓶 1L(青)	830	850	1570	1570								
4-5078-04	マルチ洗浄瓶 1L(赤)	830	850	1570	1570								
4-5079-01	液垂防止弁付洗浄瓶 250ml	580	600	1570	1570								
4-5079-02	液垂防止弁付洗浄瓶 500ml	720	730	1570	1570								
4-5129-01	樹脂製ふんい φ204-2000	27,100	31,500	331	331								
4-5129-02	樹脂製ふんい φ204-1680	26,000	30,400	331	331								
4-5129-03	樹脂製ふんい φ204-1400	26,000	30,400	331	331								
4-5129-04	樹脂製ふんい φ204-1180	26,000	30,400	331	331								
4-5129-05	樹脂製ふんい φ204-1000	26,000	30,400	331	331								
4-5129-06	樹脂製ふんい φ204-850	26,000	30,400	331	331								
4-5129-07	樹脂製ふんい φ204-710	26,000	30,400	331	331								
4-5129-08	樹脂製ふんい φ204-600	26,000	30,400	331	331								
4-5129-09	樹脂製ふんい φ204-500	26,000	30,400	331	331								
4-5129-10	樹脂製ふんい φ204-425	26,000	30,400	331	331								
4-5129-11	樹脂製ふんい φ204-355	26,000	30,400	331	331								
4-5129-12	樹脂製ふんい φ204-300	26,000	30,400	331	331								
4-5129-13	樹脂製ふんい φ204-250	26,000	30,400	331	331								
4-5129-14	樹脂製ふんい φ204-212	26,000	30,400	331	331								
4-5129-15	樹脂製ふんい φ204-200	26,000	30,400	331	331								
4-5129-16	樹脂製ふんい φ204-180	26,000	30,400	331	331								
4-5129-17	樹脂製ふんい φ204-150	26,000	30,400	331	331								
4-5129-18	樹脂製ふんい φ204-125	26,000	30,400	331	331								
4-5129-19	樹脂製ふんい φ204-106	26,000	30,400	331	331								
4-5129-20	樹脂製ふんい φ204-100	27,100	31,500	331	331								
4-5129-21	樹脂製ふんい φ204-90	27,100	31,500	331	331								
4-5129-22	樹脂製ふんい φ204-75	28,100	32,500	331	331								
4-5129-23	樹脂製ふんい φ204-63	29,200	33,600	331	331								
4-5129-24	樹脂製ふんい φ204-53	30,300	35,200	331	331								
4-5129-25	樹脂製ふんい φ204-45	31,300	36,200	331	331								
4-5129-26	樹脂製ふんい φ204-37	32,300	37,700	331	331								
4-5129-27	樹脂製ふんい φ204-30	33,400	38,800	331	331								
4-5129-28	樹脂製ふんい φ204-25	37,900	44,400	331	331								
4-5129-29	樹脂製ふんい φ204-20	40,000	46,500	331	331								
4-5129-30	樹脂製ふんい φ204-15	42,200	48,700	331	331								
4-5129-31	樹脂製ふんい φ204-10	44,200	51										

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ ログ 頁
4-5130-13	樹脂製ふんい φ103ー250	20,100	23,400	331	331								
4-5130-14	樹脂製ふんい φ103ー212	20,100	23,400	331	331								
4-5130-15	樹脂製ふんい φ103ー200	20,100	23,400	331	331								
4-5130-16	樹脂製ふんい φ103ー180	20,100	23,400	331	331								
4-5130-17	樹脂製ふんい φ103ー150	20,100	23,400	331	331								
4-5130-18	樹脂製ふんい φ103ー125	20,100	23,400	331	331								
4-5130-19	樹脂製ふんい φ103ー106	20,100	23,400	331	331								
4-5130-20	樹脂製ふんい φ103ー100	20,600	23,900	331	331								
4-5130-21	樹脂製ふんい φ103ー90	20,600	23,900	331	331								
4-5130-22	樹脂製ふんい φ103ー75	21,100	24,400	331	331								
4-5130-23	樹脂製ふんい φ103ー63	21,100	24,400	331	331								
4-5130-24	樹脂製ふんい φ103ー53	21,700	25,000	331	331								
4-5130-25	樹脂製ふんい φ103ー45	22,700	26,500	331	331								
4-5130-26	樹脂製ふんい φ103ー37	23,800	27,600	331	331								
4-5130-27	樹脂製ふんい φ103ー30	24,900	28,700	331	331								
4-5130-28	樹脂製ふんい φ103ー25	25,900	30,300	331	331								
4-5130-29	樹脂製ふんい φ103ー20	27,000	31,400	331	331								
4-5130-30	樹脂製ふんい φ103ー15	28,100	32,500	331	331								
4-5130-31	樹脂製ふんい φ103ー10	30,700	35,600	331	331								
4-5130-32	樹脂製ふんい φ103ー5	32,900	37,800	331	331								
4-5130-33	樹脂製ふんい φ103ー受蓋	22,700	26,500	331	331								
4-5130-34	樹脂製ふんい φ103ー受皿のみ	13,000	15,200	331	331								
4-5130-35	樹脂製ふんい φ103ー蓋のみ	9,690	11,400	331	331								
4-5309-21	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 199×140×18m	3,750	4,060	1628	1628								
4-5309-22	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 219×153×18m	4,300	4,660	1628	1628								
4-5309-23	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 258×177×18m	5,460	5,930	1628	1628								
4-5309-24	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 286×201×18m	6,610	7,180	1628	1628								
4-5309-25	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 317×227×19m	7,450	8,070	1628	1628								
4-5309-26	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 347×247×20m	9,440	10,300	1628	1628								
4-5309-27	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 382×283×23m	11,700	12,700	1628	1628								
4-5309-28	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 411×301×21m	12,900	14,000	1628	1628								
4-5309-29	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 437×322×21m	14,900	16,200	1628	1628								
4-5309-30	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 462×343×22m	16,300	17,600	1628	1628								
4-5309-31	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 486×359×22m	18,000	19,500	1628	1628								
4-5309-32	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 511×378×22m	19,700	21,300	1628	1628								
4-5309-33	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 537×396×22m	21,500	23,200	1628	1628								
4-5309-34	【フッ素樹脂コート】ステン角型バット 560×415×22m	23,300	25,200	1628	1628								
4-5328-04	デュワーフラスコ 縦コシリンダー型 1000mL 9C 10211	45,000	45,900	1419	1419								
4-5328-08	デュワーフラスコ 縦コシリンダー型 グリップ付 1500mL G12C 10610	61,600	62,800	1419	1419								
4-5425-01	CC1000 ｽﾏﾙﾄﾞｶｽｹｯﾄ VF1848 VF2355	106,000	109,000	722	722								
4-5425-02	CC1000 ｽﾏﾙﾄﾞｶｽｹｯﾄ VF1848 VF2357	89,000	92,100	722	722								
4-5425-03	CC1000 ｽﾏﾙﾄﾞｶｽｹｯﾄ VF1848 VF2358	89,000	92,100	722	722								
4-5425-04	CC1000 ｽﾏﾙﾄﾞｶｽｹｯﾄ VF1848 VF2359	92,100	94,900	722	722								
4-5425-05	CC1000 ｽﾏﾙﾄﾞｶｽｹｯﾄ VF1848 VF1861	92,100	94,900	722	722								
4-5531-01	流し台 DSE-975 片側水切りタイプ	429,000	546,000					140					
4-5531-02	流し台 DSE-1275 片側水切りタイプ	489,000	617,000					140					
4-5531-03	流し台 DSE-1575 片側水切りタイプ	547,000	684,000					140					
4-5531-04	流し台 DSE-1875 片側水切りタイプ	590,000	732,000					140					
4-5531-05	流し台 DSE-960 片側水切りタイプ	429,000	546,000					140					
4-5531-06	流し台 DSE-1260 片側水切りタイプ	481,000	607,000					140					
4-5531-07	流し台 DSE-1560 片側水切りタイプ	498,000	623,000					140					
4-5531-08	流し台 DSE-1860 片側水切りタイプ	568,000	705,000					140					
4-5533-01	流し台 DSA-675C 三方枠タイプ	322,000	397,000					141					
4-5533-02	流し台 DSA-975C 三方枠タイプ	358,000	441,000					141					
4-5533-03	流し台 DSA-1275C 三方枠タイプ	422,000	494,000					141					
4-5533-04	流し台 DSA-1575C 三方枠タイプ	478,000	522,000					141					
4-5533-05	流し台 DSA-1875C 三方枠タイプ	522,000	570,000					141					
4-5533-06	流し台 DSA-660C 三方枠タイプ	322,000	397,000					141					
4-5533-07	流し台 DSA-960C 三方枠タイプ	358,000	441,000					141					
4-5533-08	流し台 DSA-1260C 三方枠タイプ	413,000	464,000					141					
4-5533-09	流し台 DSA-1560C 三方枠タイプ	429,000	468,000					141					
4-5533-10	流し台 DSA-1860C 三方枠タイプ	500,000	546,000					141					
4-5534-01	中央実験台 HBO-18120A	774,000	848,000			894		47					
4-5534-02	中央実験台 HBO-24120A	992,000	1,080,000			894		47					
4-5534-03	中央実験台 HBO-30120A	1,130,000	1,227,000			894		47					
4-5534-04	中央実験台 HBO-36120A	1,503,000	1,692,000			894		47					
4-5534-05	中央実験台 HBO-18150A	836,000	922,000			894		47					
4-5534-06	中央実験台 HBO-24150A	1,013,000	1,116,000			894		47					
4-5534-07	中央実験台 HBO-30150A	1,162,000	1,264,000			894		47					
4-5534-08	中央実験台 HBO-36150A	1,547,000	1,792,000			894		47					
4-5535-01	中央実験台 HAO-18120A	698,000	759,000			894		46					
4-5535-02	中央実験台 HAO-24120A	865,000	941,000			894		46					
4-5535-03	中央実験台 HAO-30120A	910,000	976,000			894		46					
4-5535-04	中央実験台 HAO-36120A	1,366,000	1,524,000			894		46					
4-5535-05	中央実験台 HAO-18150A	731,000	795,000			894		46					
4-5535-06	中央実験台 HAO-24150A	893,000	969,000			894		46					
4-5535-07	中央実験台 HAO-30150A	948,000	1,015,000			894		46					
4-5535-08	中央実験台 HAO-36150A	1,381,000	1,642,000			894		46					
4-5537-01	中央実験台 SEB-1812ST	429,000	511,000			891		22					
4-5537-02	中央実験台 SEB-2412ST	529,000	630,000			891		22					
4-5537-03	中央実験台 SEB-3012ST	662,000	788,000			891		22					
4-5537-04	中央実験台 SEB-3612ST	760,000	905,000			891		22					
4-5537-05	中央実験台 SEB-1815ST	472,000	562,000			891		22					
4-5537-06	中央実験台 SEB-2415ST	558,000	665,000			891		22					
4-5537-07	中央実験台 SEB-3015ST	715,000	823,000			891		22					
4-5537-08	中央実験台 SEB-3615ST	855,000	1,018,000			891		22					
4-5538-01	サイド実験台 HTO-975LA	155,000	178,000			897		65					
4-5538-02	サイド実験台 HTO-1275LA	181,000	209,000			897		65					
4-5538-03	サイド実験台 HTO-1575LA	226,000	255,000			897		65					
4-5538-04	サイド実験台 HTO-1875LA	313,000	361,000			897		65					
4-5539-01	サイド実験台 HSO-975LA	130,000	150,000			897		65					
4-5539-02	サイド実験台 HSO-1275LA	155,000	178,000			897		65					
4-5539-03	サイド実験台 HSO-1575LA	184,000	211,000			897		65					
4-5539-04	サイド実験台 HSO-1875LA	261,000	300,000			897		65					
4-5540-01	サイド実験台 HTO-6750A	232,000	252,000			896		65					
4-5540-02	サイド実験台 HTO-9750A	239,000	259,000			896		65					
4-5540-03	サイド実験台 HTO-12750A	371,000	395,000			896		65					
4-5540-04	サイド実験台 HTO-15750A	409,000	435,000			896		65					
4-5540-05	サイド実験台 HTO-18750A	593,000	635,000			896		65					
4-5540-06	サイド実験台 HTO-24750A	743,000	790,000			896		65					
4-5540-07	サイド実験台 HTO-30750A	817,000	866,000			896		65					
4-5540-08	サイド実験台 HTO-36750A	1,162,000	1,241,000			896		65					
4-5541-01	サイド実験台 HSO-6750A	212,000	228,000			897		65					
4-5541-02	サイド実験台 HSO-9750A	218,000	235,000			897		65					
4-5541-03	サイド実験台 HSO-12750A	349,000	369,000			897		65					
4-5541-04	サイド実験台 HSO-15750A	371,000	395,000			897		65					
4-5541-05	サイド実験台 HSO-18750A	547,000	581,000			897		65					
4-5541-06	サイド実験台 HSO-24750A	697,000	737,000			897		65					
4-5541-07	サイド実験台 HSO-30750A	742,000	789,000			897		65					
4-5541-08	サイド実験台 HSO-36750A	1,071,000	1,134,000			897		65					
4-5542-01	試薬棚 STEA-900	139,000	153,000					123					
4-5542-02	試薬棚 STEA-1200	167,000	184,000					123					
4-5542-03	試薬棚 STEA-1500	205,000											

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
4-5551-13	サイド実験台 HSO-1275H	150,000	173,000			895		62					
4-5551-14	サイド実験台 HSO-1575H	175,000	202,000			895		62					
4-5551-15	サイド実験台 HSO-1875H	252,000	290,000			895		62					
4-5551-16	サイド実験台 HSO-2475H	299,000	345,000			895		62					
4-5551-17	サイド実験台 HSO-3075H	350,000	403,000			895		62					
4-5551-18	サイド実験台 HSO-3675H	479,000	552,000			895		62					
4-5552-11	サイド実験台 HSO-660ST	124,000	143,000	814	814	896		64					
4-5552-12	サイド実験台 HSO-960ST	129,000	149,000	814	814	896		64					
4-5552-13	サイド実験台 HSO-1260ST	153,000	177,000	814	814	896		64					
4-5552-14	サイド実験台 HSO-1560ST	179,000	206,000	814	814	896		64					
4-5552-15	サイド実験台 HSO-1860ST	256,000	295,000	814	814	896		64					
4-5552-16	サイド実験台 HSO-2460ST	297,000	342,000	814	814	896		64					
4-5552-17	サイド実験台 HSO-3060ST	348,000	401,000	814	814	896		64					
4-5552-18	サイド実験台 HSO-3660ST	477,000	549,000	814	814	896		64					
4-5553-11	サイド実験台 HSO-660H	113,000	131,000			895		62					
4-5553-12	サイド実験台 HSO-960H	120,000	139,000			895		62					
4-5553-13	サイド実験台 HSO-1260H	144,000	166,000			895		62					
4-5553-14	サイド実験台 HSO-1560H	170,000	196,000			895		62					
4-5553-15	サイド実験台 HSO-1860H	243,000	280,000			895		62					
4-5553-16	サイド実験台 HSO-2460H	289,000	333,000			895		62					
4-5553-17	サイド実験台 HSO-3060H	339,000	390,000			895		62					
4-5553-18	サイド実験台 HSO-3660H	461,000	531,000			895		62					
4-5554-11	サイド実験台 HSO-660	97,900	113,000	813	813	895		62					
4-5554-12	サイド実験台 HSO-960	104,000	120,000	813	813	895		62					
4-5554-13	サイド実験台 HSO-1260	125,000	144,000	813	813	895		62					
4-5554-14	サイド実験台 HSO-1560	147,000	170,000	813	813	895		62					
4-5554-15	サイド実験台 HSO-1860	211,000	243,000	813	813	895		62					
4-5554-16	サイド実験台 HSO-2460	250,000	288,000	813	813	895		62					
4-5554-17	サイド実験台 HSO-3060	292,000	336,000	813	813	895		62					
4-5554-18	サイド実験台 HSO-3660	400,000	461,000	813	813	895		62					
4-5555-11	サイド実験台 HSO-690H	152,000	175,000			895		62					
4-5555-12	サイド実験台 HSO-990H	160,000	185,000			895		62					
4-5555-13	サイド実験台 HSO-1290H	195,000	225,000			895		62					
4-5555-14	サイド実験台 HSO-1590H	216,000	249,000			895		62					
4-5555-15	サイド実験台 HSO-1890H	327,000	377,000			895		62					
4-5555-16	サイド実験台 HSO-2490H	388,000	447,000			895		62					
4-5555-17	サイド実験台 HSO-3090H	433,000	499,000			895		62					
4-5555-18	サイド実験台 HSO-3690H	479,000	552,000			895		62					
4-5556-11	サイド実験台 HTO-660ST	145,000	168,000	814	814	896		64					
4-5556-12	サイド実験台 HTO-960ST	153,000	177,000	814	814	896		64					
4-5556-13	サイド実験台 HTO-1260ST	179,000	206,000	814	814	896		64					
4-5556-14	サイド実験台 HTO-1560ST	219,000	248,000	814	814	896		64					
4-5556-15	サイド実験台 HTO-1860ST	307,000	354,000	814	814	896		64					
4-5556-16	サイド実験台 HTO-2460ST	348,000	401,000	814	814	896		64					
4-5556-17	サイド実験台 HTO-3060ST	429,000	485,000	814	814	896		64					
4-5556-18	サイド実験台 HTO-3660ST	577,000	664,000	814	814	896		64					
4-5557-11	サイド実験台 HTO-675H	141,000	163,000			895		63					
4-5557-12	サイド実験台 HTO-975H	149,000	172,000			895		63					
4-5557-13	サイド実験台 HTO-1275H	176,000	203,000			895		63					
4-5557-14	サイド実験台 HTO-1575H	218,000	247,000			895		63					
4-5557-15	サイド実験台 HTO-1875H	306,000	353,000			895		63					
4-5557-16	サイド実験台 HTO-2475H	352,000	405,000			895		63					
4-5557-17	サイド実験台 HTO-3075H	436,000	493,000			895		63					
4-5557-18	サイド実験台 HTO-3675H	584,000	672,000			895		63					
4-5558-11	サイド実験台 HTO-660	117,000	135,000	815	815	895	69	63					
4-5558-12	サイド実験台 HTO-960	124,000	143,000	815	815	895	69	63					
4-5558-13	サイド実験台 HTO-1260	147,000	170,000	815	815	895	69	63					
4-5558-14	サイド実験台 HTO-1560	183,000	207,000	815	815	895	69	63					
4-5558-15	サイド実験台 HTO-1860	256,000	295,000	815	815	895	69	63					
4-5558-16	サイド実験台 HTO-2460	294,000	339,000	815	815	895	69	63					
4-5558-17	サイド実験台 HTO-3060	365,000	413,000	815	815	895	69	63					
4-5558-18	サイド実験台 HTO-3660	487,000	561,000	815	815	895	69	63					
4-5559-11	サイド実験台 HTO-690H	171,000	199,000			895		63					
4-5559-12	サイド実験台 HTO-990H	184,000	214,000			895		63					
4-5559-13	サイド実験台 HTO-1290H	218,000	254,000			895		63					
4-5559-14	サイド実験台 HTO-1590H	265,000	308,000			895		63					
4-5559-15	サイド実験台 HTO-1890H	364,000	430,000			895		63					
4-5559-16	サイド実験台 HTO-2490H	426,000	495,000			895		63					
4-5559-17	サイド実験台 HTO-3090H	527,000	601,000			895		63					
4-5559-18	サイド実験台 HTO-3690H	704,000	817,000			895		63					
4-5560-11	サイド実験台 HTO-660H	136,000	157,000			895		63					
4-5560-12	サイド実験台 HTO-960H	144,000	166,000			895		63					
4-5560-13	サイド実験台 HTO-1260H	170,000	196,000			895		63					
4-5560-14	サイド実験台 HTO-1560H	211,000	239,000			895		63					
4-5560-15	サイド実験台 HTO-1860H	296,000	341,000			895		63					
4-5560-16	サイド実験台 HTO-2460H	340,000	392,000			895		63					
4-5560-17	サイド実験台 HTO-3060H	421,000	476,000			895		63					
4-5560-18	サイド実験台 HTO-3660H	563,000	648,000			895		63					
4-5561-01	サイド実験台 SLA-1260H	177,000	213,000			892		39					
4-5561-02	サイド実験台 SLA-1560H	212,000	253,000			892		39					
4-5561-03	サイド実験台 SLA-1860H	220,000	269,000			892		39					
4-5562-01	サイド実験台 SNA-1260H	177,000	213,000			892		38					
4-5562-02	サイド実験台 SNA-1560H	212,000	253,000			892		38					
4-5562-03	サイド実験台 SNA-1860H	220,000	269,000			892		38					
4-5563-01	サイド実験台 SLA-1260	160,000	193,000			892		39					
4-5563-02	サイド実験台 SLA-1560	192,000	229,000			892		39					
4-5563-03	サイド実験台 SLA-1860	199,000	244,000			892		39					
4-5564-01	サイド実験台 SNA-1260	160,000	193,000	812	812	892		38					
4-5564-02	サイド実験台 SNA-1560	192,000	229,000	812	812	892		38					
4-5564-03	サイド実験台 SNA-1860	199,000	244,000	812	812	892		38					
4-5564-21	サイド実験台 SLA-1275H	184,000	221,000			892		39					
4-5564-22	サイド実験台 SLA-1575H	220,000	262,000			892		39					
4-5564-23	サイド実験台 SLA-1875H	227,000	278,000			892		39					
4-5566-21	サイド実験台 SNA-1275H	184,000	221,000			892		38					
4-5566-22	サイド実験台 SNA-1575H	220,000	262,000			892		38					
4-5566-23	サイド実験台 SNA-1875H	227,000	278,000			892		38					
4-5567-01	試薬棚 TEA-920SB	134,000	163,000					81					
4-5567-02	試薬棚 TEA-1220SB	155,000	194,000					81					
4-5567-03	試薬棚 TEA-1520SB	193,000	224,000					81					
4-5567-04	試薬棚 TEA-1820SB	239,000	290,000					81					
4-5567-05	試薬棚 TEA-930SB	153,000	186,000					81					
4-5567-06	試薬棚 TEA-1230SB	179,000	224,000					81					
4-5567-07	試薬棚 TEA-1530SB	221,000	257,000					81					
4-5567-08	試薬棚 TEA-1830SB	275,000	333,000					81					
4-5568-01	試薬棚 TDA-920SB	111,000	134,000					79					
4-5568-02	試薬棚 TDA-1220SB	129,000	154,000					79					
4-5568-03	試薬棚 TDA-1520SB	155,000	177,000					79					
4-5568-04	試薬棚 TDA-1820SB	207,000	249,000					79					
4-5568-05	試薬棚 TDA-930SB	128,000	154,000					79					
4-5568-06	試薬棚 TDA-1230SB	149,000	178,000					79					
4-5568-07	試薬棚 TDA-1530SB	177,000	203,000					79					
4-5568-08	試薬棚 TDA-1830SB	238,000	286,000					79					
4-5569-01	サイド実験台 SHA-475ST	81,000	92,500			893		41					
4-5569-02	サイド実験台 SHA-675ST	93,000	112,000			893</							

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
4-5570-02	サイド実験台 SGA-675ST	95,200	115,000			893		40					
4-5570-03	サイド実験台 SGA-975ST	128,000	154,000			893		40					
4-5570-04	サイド実験台 SGA-1275ST	163,000	196,000			893		40					
4-5570-05	サイド実験台 SGA-1575ST	206,000	248,000			893		40					
4-5570-06	サイド実験台 SGA-1875ST	236,000	284,000			893		40					
4-5570-07	サイド実験台 SGA-2475ST	312,000	375,000			893		40					
4-5570-08	サイド実験台 SGA-3075ST	428,000	514,000			893		40					
4-5571-01	サイド実験台 HTO-675ST	149,000	172,000	814	814	896		64					
4-5571-02	サイド実験台 HTO-975ST	157,000	181,000	814	814	896		64					
4-5571-03	サイド実験台 HTO-1275ST	185,000	213,000	814	814	896		64					
4-5571-04	サイド実験台 HTO-1575ST	226,000	256,000	814	814	896		64					
4-5571-05	サイド実験台 HTO-1875ST	318,000	366,000	814	814	896		64					
4-5571-06	サイド実験台 HTO-2475ST	361,000	416,000	814	814	896		64					
4-5571-07	サイド実験台 HTO-3075ST	445,000	504,000	814	814	896		64					
4-5571-08	サイド実験台 HTO-3675ST	597,000	687,000	814	814	896		64					
4-5572-01	サイド実験台 HSO-675ST	127,000	147,000	814	814	896		64					
4-5572-02	サイド実験台 HSO-975ST	134,000	155,000	814	814	896		64					
4-5572-03	サイド実験台 HSO-1275ST	159,000	184,000	814	814	896		64					
4-5572-04	サイド実験台 HSO-1575ST	185,000	213,000	814	814	896		64					
4-5572-05	サイド実験台 HSO-1875ST	266,000	306,000	814	814	896		64					
4-5572-06	サイド実験台 HSO-2475ST	308,000	355,000	814	814	896		64					
4-5572-07	サイド実験台 HSO-3075ST	359,000	413,000	814	814	896		64					
4-5572-08	サイド実験台 HSO-3675ST	493,000	568,000	814	814	896		64					
4-5632-01	ポリカーボネート広口大型瓶 10L 1本 1025-01	26,400	29,040	1553	1553								
4-5632-02	ポリカーボネート広口大型瓶 20L 1本 1025-02	35,750	39,330	1553	1553								
4-5632-03	ポリカーボネート広口大型瓶 30L 1本 1025-03	46,640	51,310	1553	1553								
4-5634-11	TPX(R)テフノボトル(細口)100mL 1本 1003-11	380	410	1554	1554								
4-5634-12	TPX(R)テフノボトル(細口)250mL 1本 1003-12	610	660	1554	1554								
4-5634-13	TPX(R)テフノボトル(細口)500mL 1本 1003-13	860	920	1554	1554								
4-5634-14	TPX(R)テフノボトル(細口)1L 1本 1003-14	1,140	1,220	1554	1554								
4-5635-11	TPX(R)テフノボトル(広口)100mL 1本 1004-11	380	410	1554	1554								
4-5635-12	TPX(R)テフノボトル(広口)250mL 1本 1004-12	610	660	1554	1554								
4-5635-13	TPX(R)テフノボトル(広口)500mL 1本 1004-13	850	910	1554	1554								
4-5635-14	TPX(R)テフノボトル(広口)1L 1本 1004-14	1,170	1,260	1554	1554								
4-5644-01	テーパージャー角型(PP製) 10L 1個 7086-02	8,470	9,070	1514	1514							482	
4-5644-02	テーパージャー角型(PP製) 20L 1個 7086-12	10,650	11,400	1514	1514							482	
4-5787-01	サラシロック三次元不織布 OM150-10 巾1m×長さ1m amiom150-10	30,300	39,390	1962	1962								
4-5787-02	サラシロック三次元不織布 OM150-15 巾1m×長さ1m amiom150-15	29,240	38,010	1962	1962								
4-5787-03	サラシロック三次元不織布 OM150-25 巾1m×長さ1m amiom150-25	43,200	56,160	1962	1962								
4-5787-04	サラシロック三次元不織布 OM150-30 巾1m×長さ1m amiom150-30	46,920	61,000	1962	1962								
4-5787-05	サラシロック三次元不織布 OM150-50 巾1m×長さ1m amiom150-50	79,160	102,910	1962	1962								
4-5787-06	サラシロック三次元不織布 CS100-10 巾1m×長さ1m amios100-10	26,380	34,290	1962	1962								
4-5787-07	サラシロック三次元不織布 CS100-20 巾1m×長さ1m amios100-20	36,640	47,630	1962	1962								
4-5787-08	サラシロック三次元不織布 CS120-10 巾1m×長さ1m amios120-10	27,220	35,390	1962	1962								
4-5787-09	サラシロック三次元不織布 CS120-20 巾1m×長さ1m amios120-20	42,870	55,730	1962	1962								
4-5787-10	サラシロック三次元不織布 OS100-50 巾1m×長さ1m amios100-50	76,380	99,290	1962	1962								
4-5787-11	サラシロック三次元不織布 OS180-20 巾1m×長さ1m amios180-20	49,080	63,800	1962	1962								
4-5787-12	サラシロック三次元不織布 OS180-30 巾1m×長さ1m amios180-30	66,020	85,820	1962	1962								
4-5788-01	サラシロック三次元不織布 OM150-10 巾1m×長さ2m amiom150-10	38,980	50,670	1962	1962								
4-5788-02	サラシロック三次元不織布 OM150-15 巾1m×長さ2m amiom150-15	38,980	50,670	1962	1962								
4-5788-03	サラシロック三次元不織布 OM150-25 巾1m×長さ2m amiom150-25	57,580	74,850	1962	1962								
4-5788-04	サラシロック三次元不織布 OM150-30 巾1m×長さ2m amiom150-30	62,540	81,300	1962	1962								
4-5788-05	サラシロック三次元不織布 OM150-50 巾1m×長さ2m amiom150-50	105,510	137,160	1962	1962								
4-5788-06	サラシロック三次元不織布 CS100-10 巾1m×長さ2m amios100-10	35,180	45,730	1962	1962								
4-5788-07	サラシロック三次元不織布 CS100-20 巾1m×長さ2m amios100-20	48,860	63,520	1962	1962								
4-5788-08	サラシロック三次元不織布 CS120-10 巾1m×長さ2m amios120-10	36,290	47,180	1962	1962								
4-5788-09	サラシロック三次元不織布 CS120-20 巾1m×長さ2m amios120-20	56,840	73,890	1962	1962								
4-5788-10	サラシロック三次元不織布 OS100-50 巾1m×長さ2m amios100-50	105,510	137,160	1962	1962								
4-5788-11	サラシロック三次元不織布 OS180-20 巾1m×長さ2m amios180-20	65,190	84,740	1962	1962								
4-5788-12	サラシロック三次元不織布 OS180-30 巾1m×長さ2m amios180-30	87,990	114,390	1962	1962								
4-5789-01	PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-02	PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-03	PTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-04	PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-05	PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-06	PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-07	PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5789-08	PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2% 100mm×100mm	16,200	21,060	1965	1965								
4-5790-01	PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-02	PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-03	PTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-04	PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-05	PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-06	PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-07	PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5790-08	PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2% 200mm×200mm	32,400	42,120	1965	1965								
4-5791-01	PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-02	PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-03	PTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-04	PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-05	PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-06	PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-07	PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5791-08	PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2% 500mm×500mm	81,000	105,300	1965	1965								
4-5792-01	PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-02	PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-03	PTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-04	PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-05	PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-06	PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-07	PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5792-08	PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2% 1000mm×1000mm	162,000	210,600	1965	1965								
4-5891-02	ブチルゴムグローブ 50703(CP-7)M	6,300	7,570	2258	2258								
4-5891-03	ブチルゴムグローブ 50704(CP-7)L	6,300	7,570	2258	2258								
4-6052-01	AS/バレルメディア 炭研磨 湿式/バレル研磨用 1kg AS-ART-4	3,300	4,250	341	341								
4-6052-02	AS/バレルメディア 炭研磨 湿式/バレル研磨用 1kg AS-ART-6	3,000	3,840	341	341								
4-6052-03	AS/バレルメディア 炭研磨 湿式/バレル研磨用 1kg AS-ART-10	3,000	3,840	341	341								
4-6053-01	AS/バレルメディア 炭研磨 湿式/バレル研磨用 5kg AS-ART-4	10,400	13,200	341	341								
4-6053-02	AS/バレルメディア 炭研磨 湿式/バレル研磨用 5kg AS-ART-6	8,800	11,200	341									

2025年7月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
4-6219-29	ナフロン(R)PTFEチューブ 11×12φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		21,600	23,000	1866	1866								
4-6219-30	ナフロン(R)PTFEチューブ 11×13φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		38,500	40,300	1866	1866								
4-6219-31	ナフロン(R)PTFEチューブ 12×13φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		23,000	24,000	1866	1866								
4-6219-32	ナフロン(R)PTFEチューブ 12×14φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		38,500	40,300	1866	1866								
4-6219-33	ナフロン(R)PTFEチューブ 12.5×14φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		36,800	38,500	1866	1866								
4-6219-34	ナフロン(R)PTFEチューブ 13×15φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		41,100	43,000	1866	1866								
4-6219-35	ナフロン(R)PTFEチューブ 13×16φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		74,900	78,500	1866	1866								
4-6219-36	ナフロン(R)PTFEチューブ 14×16φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		43,800	45,800	1866	1866								
4-6219-37	ナフロン(R)PTFEチューブ 15×17φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		56,800	59,500	1866	1866								
4-6219-38	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×17.5φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		46,300	48,500	1866	1866								
4-6219-39	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×18φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		48,800	51,100	1866	1866								
4-6219-40	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×19φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		89,300	93,600	1866	1866								
4-6219-41	ナフロン(R)PTFEチューブ 19×21φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		63,200	66,200	1866	1866								
4-6219-42	ナフロン(R)PTFEチューブ 20×23φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書付】		103,700	109,000	1866	1866								
4-6220-06	ナフロン(R)PTFEチューブ 1×2φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		7,460	7,600	1866	1866								
4-6220-07	ナフロン(R)PTFEチューブ 1×3φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		10,080	10,400	1866	1866								
4-6220-09	ナフロン(R)PTFEチューブ 2×3φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		9,420	9,630	1866	1866								
4-6220-10	ナフロン(R)PTFEチューブ 2×4φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		14,600	15,100	1866	1866								
4-6220-12	ナフロン(R)PTFEチューブ 3×4φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		10,480	10,800	1866	1866								
4-6220-13	ナフロン(R)PTFEチューブ 3×5φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		17,160	17,800	1866	1866								
4-6220-14	ナフロン(R)PTFEチューブ 4×5φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		12,060	12,500	1866	1866								
4-6220-15	ナフロン(R)PTFEチューブ 4×6φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		18,880	19,600	1866	1866								
4-6220-16	ナフロン(R)PTFEチューブ 5×6φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		14,490	15,000	1866	1866								
4-6220-17	ナフロン(R)PTFEチューブ 5×7φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		22,900	24,400	1866	1866								
4-6220-18	ナフロン(R)PTFEチューブ 6×7φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		15,160	16,000	1866	1866								
4-6220-19	ナフロン(R)PTFEチューブ 6×8φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		26,130	27,800	1866	1866								
4-6220-20	ナフロン(R)PTFEチューブ 7×8φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		18,900	17,900	1866	1866								
4-6220-21	ナフロン(R)PTFEチューブ 7×9φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		24,170	25,800	1866	1866								
4-6220-22	ナフロン(R)PTFEチューブ 8×9φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		19,200	20,400	1866	1866								
4-6220-23	ナフロン(R)PTFEチューブ 8×10φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		33,950	35,400	1866	1866								
4-6220-24	ナフロン(R)PTFEチューブ 9×10φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		22,400	23,800	1866	1866								
4-6220-25	ナフロン(R)PTFEチューブ 9×11φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		38,200	40,900	1866	1866								
4-6220-26	ナフロン(R)PTFEチューブ 9×12φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		38,500	41,300	1866	1866								
4-6220-27	ナフロン(R)PTFEチューブ 10×11φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		23,100	24,500	1866	1866								
4-6220-28	ナフロン(R)PTFEチューブ 10×12φ 1巻 (10m)No.9003【検査成績書付】		37,700	39,400	1866	1866								
4-6220-29	ナフロン(R)PTFEチューブ 11×12φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		21,600	23,000	1866	1866								
4-6220-30	ナフロン(R)PTFEチューブ 11×13φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		38,500	40,300	1866	1866								
4-6220-31	ナフロン(R)PTFEチューブ 12×13φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		23,000	24,000	1866	1866								
4-6220-32	ナフロン(R)PTFEチューブ 12×14φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		38,500	40,300	1866	1866								
4-6220-33	ナフロン(R)PTFEチューブ 12.5×14φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		36,800	38,500	1866	1866								
4-6220-34	ナフロン(R)PTFEチューブ 13×15φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		41,100	43,000	1866	1866								
4-6220-35	ナフロン(R)PTFEチューブ 13×16φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		74,900	78,500	1866	1866								
4-6220-36	ナフロン(R)PTFEチューブ 14×16φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		43,800	45,800	1866	1866								
4-6220-37	ナフロン(R)PTFEチューブ 15×17φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		56,800	59,500	1866	1866								
4-6220-38	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×17.5φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		46,300	48,500	1866	1866								
4-6220-39	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×18φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		48,800	51,100	1866	1866								
4-6220-40	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×19φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		89,300	93,600	1866	1866								
4-6220-41	ナフロン(R)PTFEチューブ 19×21φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		63,200	66,200	1866	1866								
4-6220-42	ナフロン(R)PTFEチューブ 20×23φ 1巻 (10m)No. 9003【検査成績書付】		103,700	109,000	1866	1866								
4-6221-06	ナフロン(R)PTFEチューブ 1×2φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		8,960	9,100	1866	1866								
4-6221-07	ナフロン(R)PTFEチューブ 1×3φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		11,580	11,900	1866	1866								
4-6221-09	ナフロン(R)PTFEチューブ 2×3φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		10,920	11,200	1866	1866								
4-6221-10	ナフロン(R)PTFEチューブ 2×4φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		16,100	16,600	1866	1866								
4-6221-12	ナフロン(R)PTFEチューブ 3×4φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		11,980	12,300	1866	1866								
4-6221-13	ナフロン(R)PTFEチューブ 3×5φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		18,660	19,300	1866	1866								
4-6221-14	ナフロン(R)PTFEチューブ 4×5φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		13,560	14,000	1866	1866								
4-6221-15	ナフロン(R)PTFEチューブ 4×6φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		20,380	21,100	1866	1866								
4-6221-16	ナフロン(R)PTFEチューブ 5×6φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		15,990	16,500	1866	1866								
4-6221-17	ナフロン(R)PTFEチューブ 5×7φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		24,400	25,900	1866	1866								
4-6221-18	ナフロン(R)PTFEチューブ 6×7φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		16,660	17,500	1866	1866								
4-6221-19	ナフロン(R)PTFEチューブ 6×8φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		27,630	29,300	1866	1866								
4-6221-20	ナフロン(R)PTFEチューブ 7×8φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		18,400	19,400	1866	1866								
4-6221-21	ナフロン(R)PTFEチューブ 7×9φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		25,670	27,300	1866	1866								
4-6221-22	ナフロン(R)PTFEチューブ 8×9φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		20,700	21,800	1866	1866								
4-6221-23	ナフロン(R)PTFEチューブ 8×10φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		35,450	36,900	1866	1866								
4-6221-24	ナフロン(R)PTFEチューブ 9×10φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		23,900	25,300	1866	1866								
4-6221-25	ナフロン(R)PTFEチューブ 9×11φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		39,700	42,300	1866	1866								
4-6221-26	ナフロン(R)PTFEチューブ 9×12φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		40,000	42,800	1866	1866								
4-6221-27	ナフロン(R)PTFEチューブ 10×11φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		24,600	26,000	1866	1866								
4-6221-28	ナフロン(R)PTFEチューブ 10×12φ 1巻 (10m)No.9003【材質証明書、検査成績書付】		39,200	40,900	1866	1866								
4-6221-29	ナフロン(R)PTFEチューブ 11×12φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		23,100	24,500	1866	1866								
4-6221-30	ナフロン(R)PTFEチューブ 11×13φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		40,000	41,800	1866	1866								
4-6221-31	ナフロン(R)PTFEチューブ 12×13φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		24,500	25,500	1866	1866								
4-6221-32	ナフロン(R)PTFEチューブ 12×14φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		40,000	41,800	1866	1866								
4-6221-33	ナフロン(R)PTFEチューブ 12.5×14φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		38,300	40,000	1866	1866								
4-6221-34	ナフロン(R)PTFEチューブ 13×15φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		42,600	44,500	1866	1866								
4-6221-35	ナフロン(R)PTFEチューブ 13×16φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		76,400	80,000	1866	1866								
4-6221-36	ナフロン(R)PTFEチューブ 14×16φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		45,300	47,300	1866	1866								
4-6221-37	ナフロン(R)PTFEチューブ 15×17φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		58,300	61,000	1866	1866								
4-6221-38	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×17.5φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		47,800	50,000	1866	1866								
4-6221-39	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×18φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		50,300	52,600	1866	1866								
4-6221-40	ナフロン(R)PTFEチューブ 16×19φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		90,800	95,100	1866	1866								
4-6221-41	ナフロン(R)PTFEチューブ 19×21φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		64,700	67,700	1866	1866								
4-6221-42	ナフロン(R)PTFEチューブ 20×23φ 1巻 (10m)No. 9003【材質証明書、検査成績書付】		105,200	111,000	1866	1866								
4-6278-01	【フッ素樹脂コート】ステンレス深型組バット ミニ		3,130	3,380	1622	1622								
4-6278-02	【フッ素樹脂コート】ステンレス深型組バット 0号		4,750	5,120	1622	1622								
4-6278-03	【フッ素樹脂コート】ステンレス深型組バット S号		6,050	6,490	1622	1622								
4-6278-04	【フッ素樹脂コート】ステンレス深型組バット M0号		4,100	4,420	1622	1622								
4-6278-05	【フッ素樹脂コート】ステンレス深型組バット 1号		6,830	7,340	1622	1622								
4-6278-06	【フッ素樹脂コート】ステンレス深型組バット 2号		8,100	8,740	1622	1622								
4-6278-07														

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ前2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
4-6281-09	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-9 11入	2,250	2,630	1801	1801								
4-6281-10	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-10 11入	2,670	3,190	1801	1801								
4-6281-11	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-11 11入	2,790	3,370	1801	1801								
4-6281-12	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-12 11入	3,600	4,340	1801	1801								
4-6281-13	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-13 11入	4,100	4,940	1801	1801								
4-6281-14	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-14 11入	4,800	5,820	1801	1801								
4-6281-15	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-15 11入	5,250	6,390	1801	1801								
4-6281-16	【AC減菌】ラボランシリコン栓 NO-0 11入	900	990	1801	1801								
4-6325-04	PFAチューブ S 1811-12 1m	10,100	10,200	1867	1867								
4-6330-05	GL45PPボトル 2000ml 110594	4,950	5,100	1506	1506								
4-6528-01	ハイドロポンプ OTK 105.18.090X115	12,000	12,100	2309	2309								
4-786-01-22	クールインキュベーター(高精度モデル) 106L 出荷前点検検査書付 CIH-106	467,000	468,000	69	69								
4-786-02-22	クールインキュベーター(高精度モデル) 178L 出荷前点検検査書付 CIH-178	540,000	541,000	69	69								
4-786-03-22	クールインキュベーター(高精度モデル) 230L 出荷前点検検査書付 CIH-230	636,000	637,000	69	69								
4-786-04-22	クールインキュベーター(高精度モデル) 383L 出荷前点検検査書付 CIH-383	878,000	879,000	69	69								
4-786-11	クールインキュベーター(高精度モデル) CIH-106、CIH-230用棚板 CIH-TM	6,700	7,820	69	69								
4-786-12	クールインキュベーター(高精度モデル) CIH-178、CIH-383用棚板 CIH-TL	7,400	8,730	69	69								
4-818-01	ラボ用マーカー 黒 1mm 10本入 1400-20-PDC	5,900	6,000	1445	1445	876							
4-818-02	ラボ用マーカー 青 1mm 10本入 1400-13-PDC	6,600	6,700	1445	1445	876							
5-050-01	ナルゲン活栓付丸型瓶 (PP製) 8319 10L 8319-0020	28,770	28,780	1514	1514								
5-050-02	ナルゲン活栓付丸型瓶 (PP製) 8319 20L 8319-0050	35,810	35,820	1514	1514								
5-056-01	ナルゲン活栓付角型瓶 (PP製) 2321 2ガロン/9L 2321-0020JP	29,910	29,920	1514	1514								
5-188-01	ステン万能缶 (ワタ取手付き) φ120×150mm	5,050	7,550	1632	1632								
5-188-02	ステン万能缶 (ワタ取手付き) φ90×110mm	3,150	4,720	1632	1632								
5-188-03	ステン万能缶 φ80×100mm	2,900	4,410	1632	1632								
5-188-04	ステン万能缶 φ60×80mm	2,600	3,920	1632	1632								
5-249-02	ナルゲン(R) デュワー瓶 (HDPE製) 2L 4150-2000	38,110	38,120	1420	1420								
5-3068-11	ハイレックス/ブロセスホモジナイザー用部品 30mL 1	28,200	30,900	287	287								
5-3068-12	ハイレックス/ブロセスホモジナイザー用部品 100mL 2	31,800	35,100	287	287								
5-3068-13	ハイレックス/ブロセスホモジナイザー用部品 200mL 3	37,600	41,500	287	287								
5-3068-14	ハイレックス/ブロセスホモジナイザー用部品 500mL 4	41,900	46,100	287	287								
5-3068-15	ハイレックス/ブロセスホモジナイザー用部品 1000mL 5	61,600	68,100	287	287								
5-3487-09	ステンレス球 SUS-1.5	6,160	8,540	311	311								
5-390-02	デュワーフラスコ 浅型 φ100mm SCH-15 1193-E	52,400	53,500	1419	1419								
5-391-08	デュワーフラスコ 広口 4L 29B 1214	96,300	98,200	1420	1420								
5-4030-02	超音波分散機 チップφ2mm	123,000	135,000	284	284								
5-4030-03	超音波分散機 チップφ3mm	82,800	91,600	284	284								
5-4030-04	超音波分散機 チップφ6mm	82,800	91,600	284	284								
61-6863-64	分液ロート スキープ形 125mL 4301-0125	21,530	21,540	1702	1702								
61-9695-21	みどりくんSスターキット 簡易土壌診断	8,710	10,300	601	601								
61-9695-22	みどりくんN 簡易土壌診断 20枚入り×4本	14,000	17,500	601	601								
61-9695-23	みどりくんPK 簡易土壌診断 20枚入り×4本	17,500	21,000	601	601								
6-219-01	TPXビーカー 100mL(手なし)	220	240	1721	1721								
6-219-02	TPXビーカー 200mL(手なし)	310	340	1721	1721								
6-219-03	TPXビーカー 300mL(手なし)	370	400	1721	1721								
6-219-04	TPXビーカー 500mL(手なし)	550	590	1721	1721								
6-219-05	TPXビーカー 1L(手なし)	940	1,010	1721	1721								
6-220-01	TPX手付きビーカー 100mL	330	360	1721	1721								
6-220-02	TPX手付きビーカー 200mL	370	400	1721	1721								
6-220-03	TPX手付きビーカー 300mL	490	530	1721	1721								
6-220-04	TPX手付きビーカー 500mL	610	660	1721	1721								
6-220-05	TPX手付きビーカー 1L	1,210	1,300	1721	1721								
6-220-06	TPX手付きビーカー 2L	1,460	1,560	1721	1721								
6-220-07	TPX手付きビーカー 3L	2,400	2,570	1721	1721								
6-220-08	TPX手付きビーカー 5L	3,600	3,850	1721	1721								
62-2252-97	スプレーPETボトル君 ページュ PET-110	250	360										548
62-2252-98	自動給水おまかせ君2P ページュ #3230	250	360										548
62-4050-11	工場用 床置き式 HX-104	12,000	13,400										257
6-246-03	Nalgeneメスフラスコ (PPCO製) 250mL 4000-0250	6,430	6,440	1733	1733								
6-246-04	Nalgeneメスフラスコ (PPCO製) 500mL 4000-0500	7,650	7,660	1733	1733								
6-246-05	Nalgeneメスフラスコ (PPCO製) 1000mL 4000-1000	9,590	9,600	1733	1733								
6-284-04	ホールビペット 50mL (PP)	2,860	3,330	1753	1753								
6-319-01	TPX (R) ハイスピードロート φ60mm	220	250	1795	1795								494
6-319-02	TPX (R) ハイスピードロート φ75mm	270	300	1795	1795								494
6-319-03	TPX (R) ハイスピードロート φ90mm	400	440	1795	1795								494
6-319-04	TPX (R) ハイスピードロート φ120mm	660	730	1795	1795								494
6-319-05	TPX (R) ハイスピードロート φ150mm	1,320	1,450	1795	1795								494
6-319-06	TPX (R) ハイスピードロート φ180mm	1,980	2,180	1795	1795								494
6-319-07	TPX (R) ハイスピードロート φ210mm	2,600	2,860	1795	1795								494
6-319-08	TPX (R) ハイスピードロート φ240mm	3,300	3,630	1795	1795								494
6-319-09	TPX (R) ハイスピードロート φ300mm	3,900	4,290	1795	1795								494
6-336-01	シリコン栓 1号	30	36	1801	1801	853							491
6-336-02	シリコン栓 2号	44	53	1801	1801	853							491
6-336-03	シリコン栓 3号	52	62	1801	1801	853							491
6-336-04	シリコン栓 4号	67	80	1801	1801	853							491
6-336-05	シリコン栓 5号	72	86	1801	1801	853							491
6-336-06	シリコン栓 6号	86	103	1801	1801	853							491
6-336-07	シリコン栓 7号	100	120	1801	1801	853							491
6-336-08	シリコン栓 8号	142	170	1801	1801	853					121		491
6-336-09	シリコン栓 9号	165	198	1801	1801	853							491
6-336-10	シリコン栓 10号	177	210	1801	1801	853							491
6-336-11	シリコン栓 11号	189	225	1801	1801	853							491
6-336-12	シリコン栓 12号	270	325	1801	1801	853							491
6-336-13	シリコン栓 13号	320	385	1801	1801								491
6-336-14	シリコン栓 14号	390	470	1801	1801								491
6-336-15	シリコン栓 15号	435	520	1801	1801								491
6-336-16	シリコン栓 16号	510	610	1801	1801								491
6-336-17	シリコン栓 17号	640	770	1801	1801								491
6-336-18	シリコン栓 18号	810	970	1801	1801								491
6-336-19	シリコン栓 19号	995	1,190	1801	1801								491
6-336-20	シリコン栓 20号	1,130	1,350	1801	1801								491
6-336-21	シリコン栓 0号	29	35	1801	1801								491
6-337-01	赤ゴム栓 1個入 1号	27	30	1801	1801								491
6-337-02	赤ゴム栓 1個入 2号	28	31	1801	1801								491
6-337-03	赤ゴム栓 1個入 3号	33	36	1801	1801								491
6-337-04	赤ゴム栓 1個入 4号	38	42	1801	1801								491
6-337-05	赤ゴム栓 1個入 5号	46	50	1801	1801								491
6-337-06	赤ゴム栓 1個入 6号	50	55	1801	1801								491
6-337-07	赤ゴム栓 7号 1個入	58	64	1415	1415								491
6-337-08	赤ゴム栓 1個入 8号	77	85	1801	1801								491
6-337-09	赤ゴム栓 1個入 9号	91	100	1801	1801								491
6-337-10	赤ゴム栓 1個入 10号	115	128	1801	1801								491
6-337-11	赤ゴム栓 1個入 11号	130	140	1801	1801								491
6-337-12	赤ゴム栓 1個入 12号	155	170	1801	1801								491
6-337-13	赤ゴム栓 1個入 13号	170	185	1801	1801								491
6-337-14	赤ゴム栓 1個入 14号	230	250	1801	1801								491
6-337-15	赤ゴム栓 1個入 15号	235	260	1801	1801								491
6-337-16	赤ゴム栓 1個入 16号	275	300	1801	1801								491
6-337-17	赤ゴム栓 1個入 17号	300	330	1801	1801								491
6-337-18	赤ゴム栓 1個入 18号	370	410	1801	1801								491
6-337-19	赤ゴム栓 1個入 19号	545	600	1801	1801								491
6-337-20	赤ゴム栓 1個入 20号	590	650	1801	1801								491
6-337-21	赤ゴム栓 1個入 0号	23	25	1801	1801								491
63-4052-71	尾西の白飯 50食入 101SE	15											

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンギアスト 2025 頁	ナビス2024 2025 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズニール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ ログ 頁
63-4052-80	尾西のドライカレー 50食入 1001SE	19,000	21,000			-					276		
63-4052-81	尾西のチキンライス 50食入 1101SE	19,000	21,000			-					276		
63-4052-82	尾西のえびら豆腐 50食入 1201SE	21,000	23,000			-					276		
63-4200-55	Smart-UPS 500 LCD 100V SMT500J	66,700	69,400	2371	2371								
63-4200-57	Smart-UPS 1000 LCD 100V SMT1000J	115,000	120,000	2371	2371								
63-4200-58	Smart-UPS 1500 LCD 100V SMT1500J	160,000	163,000	2371	2371								
6-363-01	2連球ゴム No.6	1,930	2,230	1810	1810	1535						471	
6-363-02	2連球ゴム No.8	2,110	2,430	1810	1810	1535						471	
6-383-01	ビュアリーフ(R) 110×210mm 210枚×48箱 M210	10,400	11,300	2029	2029								
6-384-01	ビュアリーフ(R) 225×210mm 150枚×36箱 L150	10,800	11,700	2029	2029								
64-0959-71	文虫研認定器材 バークット HSS-MLA25	7,530	8,290	2192	2192								
64-0959-72	文虫研認定器材 バークット HSS-MLA40	7,530	8,290	2192	2192								
64-0959-73	文虫研認定器材 バークット HSS-MLA10 1M	7,530	8,290	2192	2192								
64-0959-74	文虫研認定器材 バークット HSS-MLA10 2M	15,200	16,800	2192	2192								
64-3695-61	IP-TECプレミアBOX-mini6.6 BOXのみ 28645	88,000	125,000	1426	1426								
64-3696-15	IP-TECプレミアBOX-V8.5 BOXのみ 28482	98,000	135,000	1426	1426								
64-3951-51	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅) 1460×1m	5,940	7,720	2370	2370								
64-3951-52	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅)1袋(2m入) 1460×2m	11,900	15,470	2370	2370								
64-3951-53	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅)1袋(3m入) 1460×3m	17,900	23,270	2370	2370								
64-3951-54	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅)1袋(4m入) 1460×4m	23,800	30,940	2370	2370								
64-3951-55	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅)1袋(5m入) 1460×5m	29,700	38,610	2370	2370								
64-3951-60	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅)1巻(10m入) 1460×10m	59,400	77,220	2370	2370								
64-3951-70	超強力水害対策用防水シート(1460mm幅)1巻(20m入) 1460×20m	119,000	154,700	2370	2370								
64-5228-70	フィルタユニット受器 150mL 1箱(24個入) 455-0150	14,390	14,400	1250	1250								
64-5228-71	フィルタユニット受器 250mL 1箱(24個入) 455-0250	14,390	14,400	1250	1250								
64-5228-73	フィルタユニット受器 1000mL 1箱(12個入) 455-1000	16,530	16,540	1250	1250								
64-5228-88	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 115mL 1ケース(12個入) 121-0020JP	19,130	19,140	1250	1250								
64-5228-89	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 115mL 1ケース(12個入) 121-0045JP	19,130	19,140	1250	1250								
64-5228-93	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 250mL 1ケース(12個入) 126-0020	26,370	26,380	1250	1250								
64-5228-94	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 250mL 1ケース(12個入) 126-0045	26,370	26,380	1250	1250								
64-5228-95	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 250mL 1ケース(12個入) 126-0080	26,370	26,380	1250	1250								
64-5228-99	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 500mL 1ケース(12個入) 450-0020	41,110	41,120	1250	1250								
64-5229-01	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 500mL 1ケース(12個入) 450-0045	41,110	41,120	1250	1250								
64-5229-02	フィルタユニット Rapid-Flow(CN) 500mL 1ケース(12個入) 450-0080	41,110	41,120	1250	1250								
64-5229-03	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 150mL 1ケース(12個入) 150-0020	25,230	25,240	1250	1250								
64-5229-04	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 150mL 1ケース(12個入) 150-0045	25,230	25,240	1250	1250								
64-5229-05	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 500mL 1ケース(12個入) 151-4020	43,550	43,560	1250	1250								
64-5229-06	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 500mL 1ケース(12個入) 151-4045	43,550	43,560	1250	1250								
64-5229-07	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 250mL 1ケース(12個入) 153-0020	27,090	27,100	1250	1250								
64-5229-08	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 250mL 1ケース(12個入) 153-0045	27,090	27,100	1250	1250								
64-5229-11	フィルタユニット Rapid-Flow(NYL) 500mL 1ケース(12個入) 163-0020	56,670	56,680	1250	1250								
64-5229-13	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 115mL 1ケース(12個入) 122-0020JP	19,130	19,140	1250	1250								
64-5229-14	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 115mL 1ケース(12個入) 122-0045JP	19,130	19,140	1250	1250								
64-5229-15	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 150mL 1ケース(12個入) 155-0020	22,770	22,780	1250	1250								
64-5229-16	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 150mL 1ケース(12個入) 155-0045	22,770	22,780	1250	1250								
64-5229-17	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 500mL 1ケース(12個入) 156-4020	41,750	41,760	1250	1250								
64-5229-18	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 500mL 1ケース(12個入) 156-4045	41,750	41,760	1250	1250								
64-5229-23	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 1000mL 1ケース(12個入) 161-0020	62,070	62,080	1250	1250								
64-5229-24	フィルタユニット Rapid-Flow(SFCA) 1000mL 1ケース(12個入) 161-0045	62,070	62,080	1250	1250								
64-5229-34	細菌培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 90mm 569-0020	32,130	32,140	1250	1250								
64-7995-03	7年保存・アレルギー対応3日分レトルト保存食セット CUBE-7YEARS Version2 1箱(4セット入) 07CL02	22,960	23,320										17
64-8309-59	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 8A 20枚入 No.9014-B	67,000	70,400	1908	1908								
64-8309-60	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 10A 20枚入 No.9014-B	67,000	70,400	1908	1908								
64-8309-61	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 15A 20枚入 No.9014-B	67,000	70,400	1908	1908								
64-8309-62	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 1B 20枚入 No.9014-B	48,500	51,000	1908	1908								
64-8309-63	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 1-1/2B 20枚入 No.9014-B	49,500	52,000	1908	1908								
64-8309-64	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 2B 20枚入 No.9014-B	60,500	63,600	1908	1908								
64-8309-65	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 2-1/2B 20枚入 No.9014-B	71,500	75,100	1908	1908								
64-8309-66	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 3B 20枚入 No.9014-B	79,000	83,000	1908	1908								
64-8309-67	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 3-1/2B 20枚入 No.9014-B	106,000	112,000	1908	1908								
64-8309-68	TOMBO フェルール用サニクリーンガスカート 4B 20枚入 No.9014-B	114,000	120,000	1908	1908								
64-8867-41	SMT500J/SMT750J 交換用/バッテリーキット APCRBC137J	35,200	37,900	2371	2371								
64-8867-43	SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用/バッテリーキット RBC6L	52,800	57,200	2371	2371								
64-8873-59	赤外線水分計 FD-660	188,000	188,000	709	709								
64-8873-61	赤外線水分計 FD-800	548,000	588,000	709	709								
64-8874-01	デュアルタイプ膜厚計「エスカル」LZ-990	129,000	149,000	716	716								
64-9045-23	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き1u	41,040	53,350	1398	1398								
64-9045-24	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き25u	37,440	48,670	1398	1398								
64-9045-25	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き50u	24,840	32,290	1398	1398							553	
64-9045-26	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き75u	25,680	33,380	1398	1398								
64-9045-27	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き100u	21,360	27,770	1398	1398							553	
64-9045-28	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き150u	23,400	30,420	1398	1398								
64-9045-29	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き200u	20,760	26,990	1398	1398							553	
64-9045-30	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き1u	36,240	47,110	1398	1398								
64-9045-31	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き25u	32,640	42,430	1398	1398								
64-9045-32	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き50u	22,800	29,640	1398	1398								
64-9045-33	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き75u	20,880	27,140	1398	1398								
64-9045-34	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き100u	18,960	24,650	1398	1398								
64-9045-35	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き150u	18,600	24,180	1398	1398								
64-9045-36	ポリエステル製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き200u	18,240	23,710	1398	1398								
64-9045-37	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き1u	41,040	53,350	1398	1398								
64-9045-38	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き25u	37,440	48,670	1398	1398								
64-9045-39	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き50u	24,840	32,290	1398	1398							553	
64-9045-40	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き75u	25,680	33,380	1398	1398								
64-9045-41	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き100u	21,360	27,770	1398	1398							553	
64-9045-42	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き150u	23,400	30,420	1398	1398								
64-9045-43	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円筒型 目開き200u	20,760	26,990	1398	1398							553	
64-9045-44	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き1u	36,240	47,110	1398	1398								
64-9045-45	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き25u	32,640	42,430	1398	1398								
64-9045-46	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き50u	22,800	29,640	1398	1398								
64-9045-47	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き75u	20,880	27,140	1398	1398								
64-9045-48	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き100u	18,960	24,650	1398	1398								
64-9045-49	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き150u	18,600	24,180	1398	1398								
64-9045-50	ナイロン製ブラントン採取用ネット 円柱型 目開き200u	18,240	23,710	1398	1398								
64-9082-03	音波式ベルト張力計 U-550	81,300	88,300	745	745								
64-9134-29	燃焼台 F35-3305	550	700									525	
64-9134-30	燃焼台 5個組 F35-3305-01	2,700	3,480									525	
6-492-02	ホースレスバーナー APT-L	29,500	34,000	1852	1852		55						
6-492-11	ホースレスバーナー APT-3	27,000	30,000	1852	1852								
6-492-21	ホースレスバーナー APT-3用ガスポンペ	1,000	1,300	1852	1852								
64-9637-39	銅メッシュ 2.5メッシュ 糸径1.1mm	19,500	25,350	1918	1918								
64-9637-40	銅メッシュ 4メッシュ 糸径0.8mm	18											

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユーA 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ	実習対策カ タログ 頁
65-0506-85		掛け布団 減ダニ シングルロング	10,800	8,800								173		
65-0506-86		掛け布団 減ダニ セミダブルロング	11,800	9,800								173		
65-0506-87		掛け布団 減ダニ ダブルロング	13,610	11,700								173		
65-0506-88		敷き布団 減ダニ シングルロング	11,800	9,700								173		
65-0506-89		敷き布団 減ダニ セミダブルロング	13,800	11,200								173		
65-0506-90		敷き布団 減ダニ ダブルロング	14,800	12,700								173		
65-0506-91		敷き布団 減ダニ ベッド用	11,800	9,700								173		
65-0597-58		電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ (100MHz以上向け)	16,800	21,840	2550	2550								
65-1857-85		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き1u	85,200	110,760	1398	1398								
65-1857-86		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き25u	75,600	98,280	1398	1398								
65-1857-87		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き50u	60,840	79,090	1398	1398								
65-1857-88		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き75u	54,240	70,510	1398	1398								
65-1857-89		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き100u	47,880	62,240	1398	1398								
65-1857-90		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き150u	39,720	51,640	1398	1398								
65-1857-91		ポリエステル製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き200u	34,560	44,930	1398	1398								
65-1857-92		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き1u	85,200	110,760	1398	1398								
65-1857-93		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き25u	75,600	98,280	1398	1398								
65-1857-94		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き50u	60,840	79,090	1398	1398								
65-1857-95		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き75u	54,240	70,510	1398	1398								
65-1857-96		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き100u	47,880	62,240	1398	1398								
65-1857-97		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き150u	39,720	51,640	1398	1398								
65-1857-98		ナイロン製ブラントクン採取用ネット 大型円柱 目開き200u	34,560	44,930	1398	1398								
6-525-11		【フッ素樹脂コート】スパーテル両へう 150mm	1,760	1,900	1842	1842								
6-525-12		【フッ素樹脂コート】スパーテル両へう 180mm	2,210	2,410	1842	1842								
6-525-13		【フッ素樹脂コート】スパーテル両へう 210mm	2,900	3,120	1842	1842								
6-525-14		【フッ素樹脂コート】スパーテル両へう 240mm	3,420	3,680	1842	1842								
6-525-15		【フッ素樹脂コート】スパーテル両へう 300mm	4,030	4,310	1842	1842								
65-5636-17		Clicktainer バイアル タブ付きラベル 120mL オレンジ 滅菌済 1箱 (75個×4パック入) 120ORG53-1000	56,970	56,980	1376	1376								
65-5636-20		Clicktainer バイアル タブ付きラベル 120mL 白 滅菌済 1箱 (75個×4パック入) 120WHT53-1000	56,970	56,980	1376	1376								
6-594-06		ニューゴム管 黒 9×13 1kg	9,760	11,700	1885	1885								
6-594-07		ニューゴム管 黒 10×15 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-594-08		ニューゴム管 黒 12×17 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-594-09		ニューゴム管 黒 15×20 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-594-10		ニューゴム管 黒 18×25 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-594-11		ニューゴム管 黒 20×28 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-594-12		ニューゴム管 黒 25×34 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-594-13		ニューゴム管 黒 30×40 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-06		ニューゴム管 輪 9×13 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-07		ニューゴム管 輪 10×15 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-08		ニューゴム管 輪 12×17 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-09		ニューゴム管 輪 15×20 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-10		ニューゴム管 輪 18×25 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-11		ニューゴム管 輪 20×28 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-12		ニューゴム管 輪 25×34 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
6-595-13		ニューゴム管 輪 30×40 1kg	10,600	12,700	1885	1885								
65-9553-35		マイクロトレイ W89mm×D38mm×H19mm 8000-0001	8,600	9,600			1498							
65-9553-36		マイクロトレイ W89mm×D38mm×H25mm 8000-0003	9,600	10,600			1498							
65-9553-37		マイクロトレイ W89mm×D38mm×H32mm 8000-0005	9,600	11,000			1498							
65-9553-40		マイクロトレイ W152mm×D64mm×H19mm 8000-0025	13,000	17,000			1498							
65-9553-41		マイクロトレイ W152mm×D64mm×H32mm 8000-0027	14,000	18,000			1498							
65-9553-42		マイクロトレイ W190mm×D64mm×H19mm 8000-0029	15,200	19,200			1498							
65-9553-43		マイクロトレイ W165mm×D102mm×H19mm 8000-0031	18,000	22,000			1498							
65-9553-46		マイクロトレイ W254mm×D152mm×H19mm 8000-0037	27,000	29,000			1498							
65-9553-47		マイクロトレイ W254mm×D152mm×H38mm 8000-0043	34,000	38,000			1498							
66-0003-70		音波式電動歯ブラシ 替えブラシ2本セット Black is White	4,200	4,000			1769							
66-0006-90		業務用コンドーム リッチ Mサイズ 144個入	4,000	4,460			994							
66-0010-48		手指用ゴニオメーター SPR-627	3,500	3,900			775							
66-0014-75		フィジオバック用カバー S PPS-01-C	1,000	1,340			1742							
66-0014-76		フィジオバック用カバー M PPM-01-C	2,200	2,710			1742							
66-0014-77		フィジオバック用カバー L PPL-01-C	2,800	3,270			1742							
66-0014-78		フィジオバック用カバー LL PPLL-01-C	5,000	5,960			1742							
66-0020-56		滅菌希釈水 300023 9ml 300本入	13,000	15,600				38						
66-0020-57		試験管生培地 100034 大腸菌群推定試験 50本入	5,000	5,300	1354	1354		23						
66-0020-58		試験管生培地 100033 大腸菌群推定試験 50本入	5,000	5,300	1354	1354		23						
66-0020-59		試験管生培地 100032 糞便系大腸菌群推定試験 50本入	5,000	5,300	1354	1354		23						
66-0020-60		試験管生培地 100035 サルモネラ属菌 50本入	5,000	5,300	1354	1354		23						
66-0020-61		試験管生培地 100038 サルモネラ種別試験用 50本入	3,600	4,300	1354	1354		23						
66-0020-62		試験管生培地 100005 サルモネラ種別試験用 50本入	3,600	4,300	1354	1354		23						
66-0020-63		試験管生培地 100001 E.Coli完全試験用 50本入	3,600	4,300	1354	1354		23						
66-0020-64		試験管生培地 100007 E.Coli完全試験用 50本入	3,600	4,300	1354	1354		23						
66-0020-65		試験管生培地 100006 E.Coli完全試験用 50本入	3,600	4,300	1354	1354		23						
66-0020-66		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 5.5号 50双入 SGS9955SPS	17,500	20,000			-							
66-0020-67		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 6.0号 50双入 SGS9960SPS	17,500	20,000			-							
66-0020-68		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 6.5号 50双入 SGS9965SPS	17,500	20,000			-							
66-0020-69		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 7.0号 50双入 SGS9970SPS	17,500	20,000			-							
66-0020-70		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 7.5号 50双入 SGS9975SPS	17,500	20,000			-							
66-0020-71		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 8.0号 50双入 SGS9980SPS	17,500	20,000			-							
66-0020-72		手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソブレン・ソフト γ線滅菌済 8.5号 50双入 SGS9985SPS	17,500	20,000			-							
66-0021-62		滅菌希釈水 300031 90ml 80袋入	6,200	11,100				38						
66-0021-63		滅菌希釈水 300027-1 225ml 30袋入	6,400	7,100				38						
66-0021-64		調製済緩衝ペプトン水 150002 自立パック 30袋入	7,800	8,200	1374	1374		23						
66-0022-95		燃料用アルコール 500mL BT500ml 1本	1,650	1,950	1854	1854								
6-6441-01		電気用高圧ゴム手袋 特大 YS-101-20-1	34,300	37,750	2281	2281								
6-6441-02		電気用高圧ゴム手袋 大 YS-101-21-1	34,300	37,750	2281	2281								
6-6441-03		電気用高圧ゴム手袋 中 YS-101-22-1	34,300	37,750	2281	2281								
6-6441-04		電気用高圧ゴム手袋 小 YS-101-23-1	34,300	37,750	2281	2281								
6-6442-01		低圧用ゴム手袋 特大 YS-102-4	3,940	4,340	2281	2281								
6-6442-02		低圧用ゴム手袋 大 YS-102-1	3,940	4,340	2281	2281								
6-6442-03		低圧用ゴム手袋 中 YS-102-2	3,940	4,340	2281	2281								
6-6442-04		低圧用ゴム手袋 小 YS-102-3	3,940	4,340	2281	2281								
6-665-04		チューブジョイント Y型 12個入 LL	3,300	3,400	1897	1897								
6-669-01		チューブ異径アダプター 12個入 S0087700	3,100	3,200	1897	1897								
6-7015-05		ラムテストター用オプション(校正液) pH4 480mℓボトル ECBU4BT	3,600	3,720	566	566								
6-7015-06		ラムテストター用オプション(校正液) pH7 480mℓボトル ECBU7BT	3,600	3,720	566	566								
6-7015-07		ラムテストター用オプション(校正液) pH10 480mℓボトル ECBU10BT	3,600	3,720	566	566								
6-7015-08		ラムテストター用オプション(校正液) pH4 錠剤10錠 1箱 (10個入) ECBU4BX	960	990	566	566								
6-7015-09		ラムテストター用オプション(校正液) pH7 錠剤10錠 1箱 (10個入) ECBU7BX	960	990	566	566								
6-7015-10		ラムテストター用オプション(校正液) pH10 錠剤10錠 1箱 (10個入) ECBU10BX	960	990	566	566								
6-7016-01		ラムテストター用オプション(校正液) pH4 20mL×5パック ECBU4BS	3,400	3,510	566	566								
6-7016-02		ラムテストター用オプション(校正液) pH7 20mL×5パック ECBU7BS	3,400	3,510	566	566								
6-7016-03		ラムテストター用オプション(校正液) pH10 20mL×5パック ECBU10BS	3,600	3,720	566	566								
6-7016-04		ラムテストター導電率計用校正液 1413 μS/cm 20mL×5 1箱 (5パック入) ECCON1413BS	4,100	4,230	572	572								
6-7016-06		ラムテストター導電率計用校正液 12.88mS/cm 480mℓボトル ECCON1288BT</												

2025年7月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
67-4812-67	ポリエステルメッシュふんい 目開き45μm #305-45 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-4812-68	ポリエステルメッシュふんい 目開き35μm #239-35 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-4812-69	ポリエステルメッシュふんい 目開き30μm #419-30 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-4812-70	ポリエステルメッシュふんい 目開き25μm #457-25 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-4812-71	ポリエステルメッシュふんい 目開き23μm #457-23 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-4812-72	ポリエステルメッシュふんい 目開き21μm #483-21 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-4812-73	ポリエステルメッシュふんい 目開き18μm #508-18 直径20cm なし		9,000	11,700	332	332								
67-6660-65	ナイロンメッシュふんい 目開き660μm #28-660 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-66	ナイロンメッシュふんい 目開き560μm #33-560 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-67	ナイロンメッシュふんい 目開き100μm #157-100 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-68	ナイロンメッシュふんい 目開き1920μm #11-1920 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-69	ナイロンメッシュふんい 目開き1800μm #11-1800 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-70	ナイロンメッシュふんい 目開き1560μm #13-1560 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-71	ナイロンメッシュふんい 目開き1450μm #14-1450 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-72	ナイロンメッシュふんい 目開き1320μm #15-1320 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-73	ナイロンメッシュふんい 目開き1170μm #17-1170 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-75	ナイロンメッシュふんい 目開き950μm #20-950 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-76	ナイロンメッシュふんい 目開き940μm #20-940 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-77	ナイロンメッシュふんい 目開き900μm #20-900 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-78	ナイロンメッシュふんい 目開き830μm #23-830 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-79	ナイロンメッシュふんい 目開き730μm #27-730 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-80	ナイロンメッシュふんい 目開き700μm #27-700 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-82	ナイロンメッシュふんい 目開き600μm #33-600 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-84	ナイロンメッシュふんい 目開き440μm #41-440 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-85	ナイロンメッシュふんい 目開き355μm #51-355 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-86	ナイロンメッシュふんい 目開き300μm #58-300 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-87	ナイロンメッシュふんい 目開き250μm #72-250 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-88	ナイロンメッシュふんい 目開き200μm #79-200 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-89	ナイロンメッシュふんい 目開き150μm #122-150 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-91	ナイロンメッシュふんい 目開き85μm #206-85 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-92	ナイロンメッシュふんい 目開き80μm #180-80 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-93	ナイロンメッシュふんい 目開き75μm #157-75 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-94	ナイロンメッシュふんい 目開き70μm #254-70 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-6660-95	ナイロンメッシュふんい 目開き60μm #229-60 直径20cm		9,600	12,480	332	332								
67-7111-99	オート除塵大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846H(アクリル透明 マグネット) SAWD-M-C		399,000	407,000									165	
67-7112-06	オート除塵大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846H(アクリル透明 マグネット) SASD-M-C		269,000	305,000									165	
6-7750-02	モニタージェット2用 ON/OFFフットスイッチ FS18		5,200	7,050	344	344								
68-8041-08-20	エコノミー合はかり・ショッピングスケール 秤量35kg 最小表示0.02kg 校正証明書付		56,800	57,900	447	447								
68-0764-47	燃料用アルコール 16L KNI6L		26,000	26,600	1854	1854								
68-0794-83	一体型PC 耐衝撃タブレット LZ-WC08/、W2		240,800	268,000	2608	2608								
68-1890-86	ハードボトル 4L HB-4L		3,400	3,880	1513	1513								
68-1890-87	ハードボトル 10L HB-10L		4,980	5,450	1513	1513								
68-1890-88	ハードボトル 20L HB-20L		6,980	7,990	1513	1513								
68-1890-89	ハードボトル (広口タイプ) 10L HBW-10L		6,700	8,620	1513	1513								
68-1890-90	ハードボトル (広口タイプ) 20L HBW-20L		11,500	18,700	1513	1513								
68-1890-91	ハードボトル (コック付き) 10L HBC-10L		6,570	7,400	1513	1513								
68-1890-92	ハードボトル (コック付き) 20L HBC-20L		9,100	12,800	1513	1513								
68-1990-43	マキロン 75ml		450	500			-							
68-5616-50	ポリフォーム 3.2mm ホワイト 穴なし 中判 A292-01		16,000	16,800			-							
68-5616-51	ポリフォーム 3.2mm ホワイト 穴あき 中判 A292-012		16,600	17,400			-							
68-5616-52	ポリフォームライト 1.6mm ホワイト 穴なし 小判 4枚入 A292-13		33,500	35,200			-							
68-5616-53	ポリフォームライト 1.6mm ホワイト 穴あき 小判 4枚入 A292-14		35,000	36,800			-							
68-5616-54	ポリフレックスⅡ 2.4mm ホワイト 穴なし 中判 A292-901		14,000	14,700			-							
68-5616-55	ポリフレックスⅡ 2.4mm ホワイト 穴あき 中判 A292-902		15,000	15,800			-							
68-5616-56	ポリフレックスⅡ 1.6mm ホワイト 穴なし 小判 4枚入 A292-7		35,000	36,800			-							
68-5616-57	ポリフレックスⅡ 1.6mm ホワイト 穴あき 小判 4枚入 A292-8		37,500	39,400			-							
68-5616-66	アクアブラスト-T 3.2mm ホワイト 穴なし 中判 A962-10		19,500	20,500			-							
68-5616-67	アクアブラスト-T 3.2mm ホワイト 42%穴あき 中判 A962-20		21,000	22,100			-							
68-5616-68	アクアブラスト-T 3.2mm ホワイト 1%穴あき 中判 A962-30		20,500	21,500			-							
68-5616-69	アクアブラスト-T 2.4mm ホワイト 穴なし 中判 A962-70		14,200	14,900			-							
68-5616-70	アクアブラスト-T 2.4mm ホワイト 38%穴あき 中判 A962-71		16,800	17,600			-							
68-5616-72	アクアブラスト-T 1.6mm ホワイト 穴なし 中判 A962-40		12,000	12,600			-							
68-5616-73	アクアブラスト-T 1.6mm ホワイト 19%穴あき 中判 A962-54		15,600	16,400			-							
68-5616-74	アクアブラスト-T 1.6mm ホワイト 13%穴あき 中判 A962-541		15,600	16,400			-							
68-5616-75	ウォーターカーラズ 3.2mm チヤコール 穴なし 中判 A963-32		21,300	22,400			-							
68-5616-76	ウォーターカーラズ 3.2mm チヤコール 19%穴あき 中判 A963-21		22,400	23,500			-							
68-5616-79	ウォーターカーラズ 1.6mm チヤコール 穴なし 中判 A963-23		14,500	15,200			-							
68-5616-80	ウォーターカーラズ 1.6mm チヤコール 19%穴あき 中判 A963-24		17,400	18,300			-							
68-5616-81	ウォーターカーラズ 3.2mm ベージュ 穴なし 中判 A962-31		21,300	22,400			-							
68-5616-82	ウォーターカーラズ 3.2mm ベージュ 19%穴あき 中判 A962-32		22,400	23,500			-							
68-5616-83	ウォーターカーラズ 2.4mm ベージュ 穴なし 中判 A962-57		15,800	16,600			-							
68-5616-84	ウォーターカーラズ 2.4mm ベージュ 19%穴あき 中判 A962-58		17,400	18,300			-							
68-5616-85	ウォーターカーラズ 1.6mm ベージュ 穴なし 中判 A962-41		14,500	15,200			-							
68-5616-86	ウォーターカーラズ 1.6mm ベージュ 19%穴あき 中判 A962-42		17,400	18,300			-							
68-5616-87	ウォーターカーラズ 3.2mm レッド 穴なし 中判 A963-110		21,300	22,400			-							
68-5616-88	ウォーターカーラズ 3.2mm レッド 19%穴あき 中判 A963-111		22,400	23,500			-							
68-5616-89	ウォーターカーラズ 2.4mm レッド 穴なし 中判 A963-112		15,800	16,600			-							
68-5616-90	ウォーターカーラズ 2.4mm レッド 19%穴あき 中判 A963-113		17,400	18,300			-							
68-5616-91	ウォーターカーラズ 3.2mm パーブル 穴なし 中判 A963-100		21,300	22,400			-							
68-5616-92	ウォーターカーラズ 3.2mm パーブル 19%穴あき 中判 A963-101		22,400	23,500			-							
68-5616-93	ウォーターカーラズ 2.4mm パーブル 穴なし 中判 A963-102		15,800	16,600			-							
68-5616-94	ウォーターカーラズ 2.4mm パーブル 19%穴あき 中判 A963-103		17,400	18,300			-							
68-6655-39	上腕式デジタル血圧計 DS-G10, DS-N10, DS-S10用ACアダプター NPDSG10-101C		1,500	2,800			-							
68-6655-42	上腕式デジタル血圧計 DS-H10J, DS-R10J用ACアダプター NPDSR10-101		1,500	2,800			-							
69-0554-84	セミセルフ 自動精算システム		3,000,000	3,059,000			-							
69-3079-36	The Next Dekade 7年保存レトルト食品 50袋入 五目ごはん		26,000	27,500										34
69-3079-37	The Next Dekade 7年保存レトルト食品 50袋入 コーンビラフ		26,000	27,500										34
69-3079-38	The Next Dekade 7年保存レトルト食品 50袋入 カレービラフ		26,000	27,500										34
69-3079-39	The Next Dekade 7年保存レトルト食品 50袋入 トマトリゾット		26,000	27,500										34
69-3079-40	The Next Dekade 7年保存レトルト食品 50袋入 わかめご飯		26,000	27,500										34
69-3079-41	The Next Dekade 7年保存レトルト食品 50袋入 ホワイトシチューリゾット		26,000	27,500										34
69-3079-67	アスト新・備 玄米リゾット 25食入 カレー		11,250	12,500										35
69-3079-68	アスト新・備 玄米リゾット 25食入 トマト		11,250	12,500										35
69-3079-69	アスト新・備 玄米リゾット 25食入 和風		11,250	12,500										35
69-3080-05	レスキューフーズ 24食入 白いごはん		6,720	8,380			-							37
69-3083-95	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 Egg Free プレーン		12,720	14,400										56
69-3083-96	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 メロン		12,720	14,400										56
69-3083-97	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 黒糖		12,720	14,400										56
69-3083-98	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 オレンジ		12,720	14,400										56
69-3083-99	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 イチゴ		12,720	14,400										56
69-3084-01	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 ミルク		12,720	14,400										56
69-3084-02	新食缶 ベーカリー 缶入りソフトパン 24缶入 チョコレート		12,720	14,400		</								

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ館2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
7-182-03	PFA 大型瓶 2L		80,300	87,500	1544	1544							
7-182-03-77	【純水洗浄】PFA 大型瓶 2L 1袋(1本入)	96,360	105,000	2525	2525								
7-186-01	ハンドラップ(PFA製) 100mL	12,800	14,200	1576	1576								
7-186-02	ハンドラップ(PFA製) 250mL	17,400	19,200	1576	1576								
7-222-01	フロート攪拌子 28.0 × φ54.0mm DS6630-0250	14,390	14,400	253	253								
7-222-05	フロート攪拌子 31.0 × φ155.0mm DS6630-4000	28,990	29,000	253	253								
7-2269-01	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) Sタイプ 本体・3モーター LMB-300S	240,000	252,000			1685					165		
7-2269-02	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) Fタイプ 本体・3モーター LMB-300F	246,000	258,000			1685					165		
7-2269-03	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) Sタイプ 本体・2モーター LMB-200S	216,000	227,000			1685					165		
7-2269-04	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) Fタイプ 本体・2モーター LMB-200F	221,000	232,000			1685					165		
7-2269-11	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) プロファイルウレタンマットレス MPU-1950	26,600	27,900			1685					165		
7-2269-12	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) 介助バー LMB-KB	58,000	61,000			1685					165		
7-2269-13	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) サイドレールL LMB-SR-L	16,900	17,700			1685					165		
7-2269-14	マッキンリーケアベッド (介護ベッド) 専用キャスター(4個入) RC-075	18,100	19,000			1685					165		
7-245-01	コーティングピンセット 150mm 直	2,370	2,570	1832	1832								
7-245-02	コーティングピンセット 180mm 直	3,020	3,270	1832	1832								
7-245-03	コーティングピンセット 210mm 直	4,220	4,500	1832	1832								
7-245-04	コーティングピンセット 240mm 直	6,420	6,830	1832	1832								
7-245-05	コーティングピンセット 300mm 直	9,240	9,830	1832	1832								
7-245-06	コーティングピンセット 150mm 先端	2,350	2,530	1832	1832								
7-263-04	ナフロンベースト 65cc TOMBO No.9400	7,150	7,520	1985	1985								
7-263-15	フッ素グリース	13,200	15,200	1985	1985								
7-304-02	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 1/4B 3.17 × 6.35 φmm 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	50,200	49,110	1868	1868								
7-304-03	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 3/8B 6.35 × 9.52 φmm 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	69,000	59,150	1868	1868								
7-304-04	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 1/2B 9.52 × 12.7 φmm 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	99,100	84,500	1868	1868								
7-304-05	ナフロン(R) BTチューブ 4A 2 × 4 φ 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	18,800	18,130	1868	1868								
7-304-06	ナフロン(R) BTチューブ 6A 3 × 6 φ 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	44,900	42,910	1868	1868								
7-304-07	ナフロン(R) BTチューブ 8A 5 × 8 φ 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	59,200	49,080	1868	1868								
7-304-08	ナフロン(R) BTチューブ 10A 7 × 10 φ 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	70,400	58,910	1868	1868								
7-304-09	ナフロン(R) BTチューブ 12A 9 × 12 φ 1巻(10m) TOMBO No.9003-BT	83,700	77,490	1868	1868								
7-304-11	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 1/8B 1.59 × 3.17 φmm TOMBO No.9003-BT	1,680	1,640	1868	1868								
7-304-12	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 1/4B 3.17 × 6.35 φmm TOMBO No.9003-BT	5,710	6,340	1868	1868								
7-304-13	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 3/8B 6.35 × 9.52 φmm TOMBO No.9003-BT	7,750	7,560	1868	1868								
7-304-14	ナフロン(R)BTチューブ(インチサイズ) 1/2B 9.52 × 12.7 φmm TOMBO No.9003-BT	11,100	10,770	1868	1868								
7-304-15	ナフロン(R) BTチューブ4A 2 × 4 φ TOMBO No.9003-BT	2,050	2,250	1868	1868								
7-304-16	ナフロン(R) BTチューブ6A 3 × 6 φ TOMBO No.9003-BT	4,980	5,390	1868	1868								
7-304-17	ナフロン(R) BTチューブ8A 5 × 8 φ TOMBO No.9003-BT	6,630	6,240	1868	1868								
7-304-18	ナフロン(R) BTチューブ10A 7 × 10 φ TOMBO No.9003-BT	8,010	7,600	1868	1868								
7-304-19	ナフロン(R) BTチューブ12A 9 × 12 φ TOMBO No.9003-BT	9,900	9,490	1868	1868								
7-305-01	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 1/8 × 1/4 φ インチ(3.17 × 6.35 φmm) TOMBO No.9003	2,690	2,860	1866	1866								
7-305-02	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 1/4 × 3/8 φ インチ(6.35 × 9.52 φmm) TOMBO No.9003	3,970	4,210	1866	1866								
7-305-03	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 3/8 × 1/2 φ インチ(9.52 × 12.7 φmm) TOMBO No.9003	6,370	6,760	1866	1866								
7-305-04	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 1/16 × 1/8 φ インチ(1.59 × 3.17 φmm) TOMBO No.9003	960	1,020	1866	1866								
7-305-05	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 11/64 × 1/4 φ インチ(4.35 × 6.35 φmm) TOMBO No.9003	2,290	2,410	1866	1866								
7-305-06	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 27/64 × 1/2 φ インチ(10.7 × 12.7 φmm) TOMBO No.9003	3,830	4,070	1866	1866								
7-305-07	ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) 19/64 × 3/8 φ インチ(7.52 × 9.52 φmm) TOMBO No.9003	3,350	3,560	1866	1866								
7-3447-01	リネンカート(台車型) スカイブルー	73,500	79,000			155							
7-3447-02	リネンカート(台車型) イエロー	73,500	79,000			155							
7-3447-03	リネンカート(台車型) ブラッドオレンジ	73,500	79,000			155							
7-358-01	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.05 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	6,200	7,160	1947	1947								
7-358-02	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.1 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	1,360	1,590	1947	1947								
7-358-03	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.2 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	2,570	2,980	1947	1947								
7-358-04	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.3 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	4,040	4,670	1947	1947								
7-358-05	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.5 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	6,710	7,730	1947	1947								
7-358-06	ナフロン(R)テープ (PTFE) 1.0 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	13,400	15,500	1947	1947								
7-358-08	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.08 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	1,200	1,400	1947	1947								
7-358-09	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.13 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	1,620	1,880	1947	1947								
7-358-10	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.15 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	2,310	2,680	1947	1947								
7-358-11	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.18 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	2,420	2,790	1947	1947								
7-358-12	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.4 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	5,100	5,880	1947	1947								
7-358-13	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.8 × 300mm × 1m TOMBO No.9001	10,300	11,900	1947	1947								
7-358-14	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.08 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	9,910	11,500	1947	1947								
7-358-15	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.1 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	10,200	11,800	1947	1947								
7-358-16	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.13 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	13,400	15,500	1947	1947								
7-358-17	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.15 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	18,400	21,200	1947	1947								
7-358-18	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.18 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	19,700	22,700	1947	1947								
7-358-19	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.2 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	21,200	24,400	1947	1947								
7-358-20	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.3 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	33,600	38,700	1947	1947								
7-358-21	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.4 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	42,100	48,500	1947	1947								
7-358-22	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.5 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	56,100	64,600	1947	1947								
7-358-23	ナフロン(R)テープ (PTFE) 0.8 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	85,400	98,300	1947	1947								
7-358-24	ナフロン(R)テープ (PTFE) 1.0 × 300mm × 10m TOMBO No.9001	113,000	130,000	1947	1947								
7-359-01	ナフロン(R)シート (PTFE) 1 × 300 × 300	3,280	3,560	1947	1947								
7-359-02	ナフロン(R)シート (PTFE) 1 × 500 × 500	8,310	8,920	1947	1947								
7-359-03	ナフロン(R)シート (PTFE) 1 × 1000 × 1000	30,100	32,300	1947	1947								
7-360-01	ナフロン(R)シート (PTFE) 2 × 300 × 300	6,670	7,230	1947	1947								
7-360-02	ナフロン(R)シート (PTFE) 2 × 500 × 500	15,600	16,700	1947	1947								
7-360-03	ナフロン(R)シート (PTFE) 2 × 1000 × 1000	57,300	61,400	1947	1947								
7-361-01	ナフロン(R)シート (PTFE) 3 × 300 × 300	10,400	11,300	1947	1947								
7-361-02	ナフロン(R)シート (PTFE) 3 × 500 × 500	25,200	27,000	1947	1947								
7-361-03	ナフロン(R)シート (PTFE) 3 × 1000 × 1000	84,400	90,400	1947	1947								
7-362-01	ナフロン(R)シート (PTFE) 4 × 300 × 300	12,000	12,900	1947	1947								
7-362-02	ナフロン(R)シート (PTFE) 4 × 500 × 500	31,400	33,700	1947	1947								
7-362-03	ナフロン(R)シート (PTFE) 4 × 1000 × 1000	114,000	122,000	1947	1947								
7-363-01	ナフロン(R)シート (PTFE) 5 × 300 × 300	17,200	18,500	1947	1947								
7-363-02	ナフロン(R)シート (PTFE) 5 × 500 × 500	40,900	43,800	1947	1947								
7-363-03	ナフロン(R)シート (PTFE) 5 × 1000 × 1000	136,000	146,000	1947	1947								
7-364-01	ナフロン(R)シート (PTFE) 10 × 300 × 300	33,600	36,000	1947	1947								
7-364-02	ナフロン(R)シート (PTFE) 10 × 500 × 500	84,100	90,000	1947	1947								
7-364-03	ナフロン(R)シート (PTFE) 10 × 1000 × 1000	334,000	358,000	1947	1947								
7-3931-01	FLUIKE (R) 電気安全解析装置 ESA609	530,000	550,000			1231							
7-3937-01	FLUIKE (R) ハルスオシメータテスタ SPOT Light	880,000	920,000			1230							
7-4037-02	ニューマチッククリーナー 乾湿両用 CVC-370	111,000	127,000	2173	2173	206							
7-4477-01	デイスポートレー TDC 147 × 244 × 20mm 100枚入	8,760	8,800			1550							
7-4477-02	デイスポートレー 標準 155 × 230 × 20mm 150枚入	12,700	12,900			1550							
7-4477-03	デイスポートレー 大 200 × 300 × 30mm 20枚入	4,500	4,520			1550							
7-4477-04	デイスポートレー 中 187 × 237 × 40mm 100枚入	15,900	16,000			1550							
7-4477-05	デイスポートレー 深 200 × 300 × 40mm 20枚入	4,600	4,630			1550							
7-4499-01	らくらくあるくん(R) 低床型(ボンベ架付) オレンジ Rkum-LOP	86,000	92,000			1829							
7-4499-02	らくらくあるくん(R) 低床型(ボンベ架付) ブルー Rkum-LBP	86,000	92,000			1829							
7-4499-03	らくらくあるくん(R) 低床型(ボンベ架付) グリーン Rkum-LGP	86											

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ簡2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
7-6871-11	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)5.5号 50双入 SGS9155SUG	19,500	22,500			-							
7-6871-12	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)6.0号 50双入 SGS9160SUG	19,500	22,500			-							
7-6871-13	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)6.5号 50双入 SGS9165SUG	19,500	22,500			-							
7-6871-14	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)7.0号 50双入 SGS9170SUG	19,500	22,500			-							
7-6871-15	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)7.5号 50双入 SGS9175SUG	19,500	22,500			-							
7-6871-16	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)8.0号 50双入 SGS9180SUG	19,500	22,500			-							
7-6871-17	センシタッチ・プロ・センソブレン・グリーン(手術用手袋)8.5号 50双入 SGS9185SUG	19,500	22,500			-							
7-6934-01-20	アズプロミニスケール 220g 校正証明書付 ACX221	25,200	25,700	434	434	778							
7-6934-02-20	アズプロミニスケール 2200g 校正証明書付 ACX2200	25,200	25,700	434	434	778							
7-6934-03-20	アズプロミニスケール 5200g 校正証明書付 ACX5200	27,100	27,600	434	434	778							
7-7230-01	7年保存水 The Next Dekade 500mL 24本入	3,600	4,320			563					278		
7-7230-02	7年保存水 The Next Dekade 1500mL 8本入	2,080	2,400			563					278		
7-7230-03	7年保存水 The Next Dekade 2000mL 6本入	1,800	2,100			563					278		
7-7242-02	スリーブエンジェル まくら(最小) 低反発タイプ SA-3012085	13,100	17,100			1725							
7-7242-03	スリーブエンジェル まくら(最小) 高反発タイプ SA-3012089	13,100	17,100			1725							
7-7242-04	スリーブエンジェル まくら(小) 低反発タイプ SA-3012022	11,400	14,900			1725							
7-7242-06	スリーブエンジェル まくら(中) 低反発タイプ SA-3012086	14,400	20,200			1725							
7-7242-08	スリーブエンジェル まくら(大) 低反発タイプ SA-3012087	15,300	21,700			1725							
7-7242-10	スリーブエンジェル まくら(特大) 低反発タイプ SA-3012020	17,100	24,500			1725							
7-7242-11	スリーブエンジェル 体位変換(くさび型・小) 低反発タイプ SA-3012072	12,900	16,100			1725							
7-7242-12	スリーブエンジェル 体位変換(くさび型・小) 高反発タイプ SA-3012070	12,100	16,100			1725							
7-7242-13	スリーブエンジェル 体位変換(くさび型・大) 高反発タイプ SA-3012090	21,600	27,300			1725							
7-7242-15	スリーブエンジェル 車椅子用クッション 低反発タイプ SA-3013003	21,200	24,400			1725							
7-7242-24	スリーブエンジェル 体位変換(円筒型 ショート) 低反発タイプ SA-3012048	16,500	21,500			1725							
7-7993-01	連結式オペ踏み台(スチール製) 411×311×222	12,500	15,000			1563							
7-7993-02	連結式オペ踏み台(スチール製) 411×586×442	23,500	29,000			1563							
7-7994-01	連結式オペ踏み台(ステンレス製) 441×311×224	22,500	25,000			1563							
7-7994-02	連結式オペ踏み台(ステンレス製) 411×586×444	39,500	43,000			1563							
7-824-01	車いすシートカバー(吸水速乾・高耐久性) 450×450mm 座面用 PK	1,800	2,200			1820					223		
7-8411-01	X線防護衣 ハンガーラック KH-8	35,000	41,000			1212							
7-8411-02	X線防護衣 ハンガーラック KH-16	60,000	67,000			1212							
7-8697-02	とろみエール 1kg	3,680	3,980			-					22		
7-8742-02	HouseLab ストッキング水切りネット 排水口・三角コーナー兼用 50枚	300	320			-					67		
7-878-01	内視鏡処置具ハンガー(内視鏡システムタイプ) 5本タイプ IGU	62,000	69,000			1197							
7-8838-01	ライスクッキー ココナッツ風味 1ケース(8枚×48箱入) 44-R	12,480	15,000								276		
7-8838-02	ライスクッキー いちご味 1ケース(8枚×48箱入) 44-R1	12,480	15,000								276		
7-8839-01	アルファマ ごはんシリーズ たけのこごはん 50食入 1601SE	19,000	21,000			-					276		
7-8839-02	アルファマ ごはんシリーズ 塩こんぶがゆ 50食入 1501KE	15,500	17,000			-					276		
7-9518-11	アームストラップ NC16004-1	4,980	6,000			1054							
7-9518-12	アームストラップ NC16004-2	4,980	6,000			1054							
7-9521-03	ベルト付きつり包帯 L 230×440mm NC16008-3	3,370	4,500			1056							
7-9521-04	ベルト付きつり包帯 XL 240×510mm NC16008-4	3,370	4,500			1056							
7-9665-01	患者用いす ビコラ 円盤脚 ブラウン KK-1M	69,000	75,000			639							
7-9665-02	患者用いす ビコラ 円盤脚 ローズ KK-1R	69,000	74,800			639							
7-9665-03	患者用いす ビコラ 円盤脚 ネイビー KK-1N	69,000	74,800			639							
7-9665-04	患者用いす ビコラ 円盤脚 グリーン KK-1G	69,000	74,800			639							
7-9665-05	患者用いす ビコラ 円盤脚 ブラック KK-1B	69,000	74,800			639							
7-9824-14	点滴・採血練習キット 模擬血液 250mL	5,700	5,900			1240							
8-1302-01	入れ歯ケース ブルー 04221	240	260			1798					57		
8-1302-02	入れ歯ケース イエロー 04222	240	260			1798					57		
8-1302-03	入れ歯ケース ホワイト 04223	240	260			1798					57		
8-1607-21	ナビスメイト・トレイワゴン 2段BOX ブルー	54,000	64,000			96							
8-1607-22	ナビスメイト・トレイワゴン 3段BOX ブルー	54,000	64,000			96							
8-1607-23	ナビスメイト・トレイワゴン 5段BOX ブルー	76,000	86,000			96							
8-1607-24	ナビスメイト・トレイワゴン 2段BOX ビーチ	54,000	64,000			96							
8-1607-25	ナビスメイト・トレイワゴン 3段BOX ビーチ	54,000	64,000			96							
8-1607-26	ナビスメイト・トレイワゴン 5段BOX ビーチ	76,000	86,000			96							
8-2073-11	座位安定シャワーキャリー SY-20	110,000	118,000			1949							
8-2137-01	とっても静かな処置車 590×350×890mm TSW222-2	84,000	100,000			126							
8-2137-02	とっても静かな処置車 590×350×942mm TSW222-3	98,000	115,000			126							
8-2332-01	業務用シャワー椅子(ステンレスフレーム) 肘付きノブルー	23,000	27,000			1945					127		
8-2332-02	業務用シャワー椅子(ステンレスフレーム) 肘付きノレッド	23,000	27,000			1945					127		
8-2802-01	非常用食品(白粥/50食分) 7042298	13,500	14,000								275		
8-2965-01	衝撃吸収マット ハビナーズ 650×1800×40mm 205300AC	32,000	38,000			1689					180		
8-315-01	オゾン水生成装置 DW10001	433,000	400,000								379		
8-3520-01	内用袋(角底) 8号 500枚入 218 8号	9,640	10,100			258							
8-3520-02	内用袋(角底) 9号 500枚入 219 9号	10,800	11,200			258							
8-3520-03	内用袋(角底) 10号 500枚入 220 10号	12,100	12,500			258							
8-3520-31	内用袋(角底) 8号 100枚入 296 8号	2,120	2,400			258							
8-3520-32	内用袋(角底) 9号 100枚入 297 9号	2,400	2,680			258							
8-3520-33	内用袋(角底) 10号 100枚入 298 10号	2,640	2,800			258							
8-365-01	尾西のきのこごはん 50食入	19,000	21,000			-					276		
8-3954-03	デイスボ針ボックス用 1L専用ブラケット	4,100	4,400	2181	2181	487					389		
8-3954-04	デイスボ針ボックス用 3L専用ブラケット(φ25mmパイプ対応)	4,200	4,500			487					389		
8-3954-05	デイスボ針ボックス用 5L専用ブラケット(φ25mmパイプ対応)	4,400	4,600			487							
8-5766-31	口腔水分計 ムーカス(R) 交換用専用センサーカバー 1箱(120枚入)	12,890	12,000			1784					326		
8-5876-04	とっても静かな回診車(引出無し・抗菌ハンドル) (3段) 750(940)×450×900mm TSE-750K	96,000	102,000			98							
8-5877-01	とっても静かな回診車(引出付・抗菌ハンドル) 600(790)×450×850mm TSB-600K	93,500	100,000			98							
8-5877-02	とっても静かな回診車(引出付・抗菌ハンドル) 750(940)×450×850mm TSB-750K	108,000	115,000			98							
8-5877-03	とっても静かな回診車(引出付・抗菌ハンドル) 600(790)×450×900mm TSC-600K	98,500	105,000			98							
8-5877-04	とっても静かな回診車(引出付・抗菌ハンドル) 750(940)×450×900mm TSC-750K	136,000	145,000			98							
8-5893-21	ナビスメイト・トレイワゴン 補助天板付き 2段BOX ブルー	71,000	78,000			96							
8-5893-22	ナビスメイト・トレイワゴン 補助天板付き 3段BOX ブルー	71,000	78,000			96							
8-5893-23	ナビスメイト・トレイワゴン 補助天板付き 5段BOX ブルー	84,000	95,000			96							
8-5893-24	ナビスメイト・トレイワゴン 補助天板付き 2段BOX ビーチ	71,000	78,000			96							
8-5893-25	ナビスメイト・トレイワゴン 補助天板付き 3段BOX ビーチ	71,000	78,000			96							
8-5893-26	ナビスメイト・トレイワゴン 補助天板付き 5段BOX ビーチ	84,000	94,000			96							
8-638-01	喉と喉頭モデル C133	51,000	52,200			1245						379	
8-6500-01	らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) オレンジ Rkun-SOR	45,500	51,000			1830					226		
8-6500-02	らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) ブルー Rkun-SBL	45,500	51,000			1830					226		
8-6500-03	らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) グリーン Rkun-SGR	45,500	51,000			1830					226		
8-688-01	採精・検体容器 SC120 100個入	11,000	9,800	1375	1375	850							
8-7062-11	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8155MG	9,000	10,500			457							
8-7062-12	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8160MG	9,000	10,500			457							
8-7062-13	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8165MG	9,000	10,500			457							
8-7062-14	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8170MG	9,000	10,500			457							
8-7062-15	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8175MG	9,000	10,500			457							
8-7062-16	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8180MG	9,000	10,500			457							
8-7062-17	手術用手袋メディグリップ パウダーフリー50双 8185MG	9,000	10,500			457							
8-7202-01	ニープッシュダストボックス 8L SNP-G	23,400	27,000			123							
8-8788-21	センシタッチ・プロ・ノーパウダー 5.5号 1双×50パック入 SGL7055N	14,000	16,000			-							
8-8788-22	センシタッチ・プロ・ノーパウダー 6.0号 1双×50パック入 SGL7060N	14,000	16,000			-							
8-8788-23	センシタッチ・プロ・ノーパウダー 6.5号 1双×50パック入 SGL7065N	14,000	16,000			-							
8-8788-24	センシタッチ・プロ・ノーパウダー 7.0号 1双×50パック入 SGL7070N	14,000	16,000			-							
8-8788-25	センシタッチ・プロ・ノーパウダー 7.5号 1双×50パック入 SGL7075N	14,000	16,000			-							
8-8848-21	自動販売機(手動式) 本体 DF-8A	180,000	195,000			201							
8-9113-01	二又タイプアウトレット 1102-11-11	34,000	41,000			1463							
8-9113-02	二又タイプアウトレット 1102-11-14	34,000	41,000			1463							
8-9114-02	酸素流量計付湿潤器 シュレダー方式Aムコ型(0～3 L/分) 1010-11-0312-03	48,000	49,000			1475				</			

2025年7月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ筋2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
8-9618-01	社保カルテ A4サイズ 1袋(100枚入) 1号紙 370	810	900			181							
8-9618-02	社保カルテ A4サイズ 1袋(100枚入) 2号紙 371	810	900			181							
8-9618-03	社保カルテ A4サイズ 1袋(100枚入) 3号紙 372	810	900			181							
8-9620-01	健保カルテ B5サイズ 1袋(100枚入) 1号紙 301	570	650			181							
8-9620-02	健保カルテ B5サイズ 1袋(100枚入) 2号紙 302	570	650			181							
8-9620-03	健保カルテ B5サイズ 1袋(100枚入) 3号紙 303	570	650			181							
8-9624-01	お薬手帳 A6(148×105) 1箱(100冊入) 990	4,680	5,220			257					509		
8-9691-01	酸素ボンベスタンド 280×280×370mm TM-S-504 グリーン	18,000	21,500			973							
8-9691-02	酸素ボンベスタンド 280×280×370mm TM-S-504 ピンク	18,000	21,500			973							
8-9691-03	酸素ボンベスタンド 280×280×370mm TM-S-504 ブルー	18,000	21,500			973							
9-1332-01	らくらくあるくん(R) Rkum-TOR	58,000	62,000			1829							
9-1332-02	らくらくあるくん(R) Rkum-TBL	58,000	62,000			1829							
9-1332-03	らくらくあるくん(R) Rkum-TGR	58,000	62,000			1829							
9-5700-15	小型バキュームクリーナーースバイラルホース	7,600	8,600	2603	2603								
9-694-01	自動分析用サンプルカップ 4mL 1箱(1000本入) MS-40	12,900	13,700	1112	1112	855							
9-694-02	自動分析用サンプルカップ 1.8mL 1箱(1000本入) MS-18	12,000	13,000	1112	1112	855							
9-694-04	自動分析用サンプルカップ 2mL 1箱(1000本入) MS-20	10,500	11,500	1112	1112	855							
9-694-05	自動分析用サンプルカップ 2mL 1箱(1000本入) MS-20A	12,000	13,000	1112	1112	855							
9-694-07	自動分析用サンプルカップ 0.5mL 1箱(1000本入) MSK-5	14,800	15,900	1112	1112	855							
9-694-10	自動分析用サンプルカップ 0.5mL 1箱(1000本入) MSK-20B	11,000	12,000	1112	1112	855							
9-694-18	自動分析用サンプルカップ 0.25mL 1箱(1000本入) 2510	4,200	4,300	1112	1112	855							
9-694-21	自動分析用サンプルカップ 0.5mL 1箱(1000本入) 2511	4,200	4,300	1112	1112	855							
9-860-01	ラボランシリコン栓 11個入 1号	300	360	1801	1801								
9-860-02	ラボランシリコン栓 11個入 2号	440	530	1801	1801								
9-860-03	ラボランシリコン栓 11個入 3号	520	620	1801	1801								
9-860-04	ラボランシリコン栓 11個入 4号	670	800	1801	1801								
9-860-05	ラボランシリコン栓 11個入 5号	720	860	1801	1801								
9-860-06	ラボランシリコン栓 11個入 6号	860	1,030	1801	1801								
9-860-07	ラボランシリコン栓 11個入 7号	1,000	1,200	1801	1801								
9-860-08	ラボランシリコン栓 11個入 8号	1,420	1,700	1801	1801								
9-860-09	ラボランシリコン栓 11個入 9号	1,650	1,980	1801	1801								
9-860-10	ラボランシリコン栓 11個入 10号	1,770	2,100	1801	1801								
9-860-11	ラボランシリコン栓 11個入 11号	1,890	2,250	1801	1801								
9-860-12	ラボランシリコン栓 11個入 12号	2,700	3,250	1801	1801								
9-860-13	ラボランシリコン栓 11個入 13号	3,200	3,850	1801	1801								
9-860-14	ラボランシリコン栓 11個入 14号	3,900	4,700	1801	1801								
9-860-15	ラボランシリコン栓 11個入 15号	4,350	5,200	1801	1801								
9-860-16	ラボランシリコン栓 11個入 0号	290	350	1801	1801								
9-861-01	ラボラン赤ゴム栓 11個入 1号	270	300	1801	1801								
9-861-02	ラボラン赤ゴム栓 11個入 2号	280	310	1801	1801								
9-861-03	ラボラン赤ゴム栓 11個入 3号	330	360	1801	1801								
9-861-04	ラボラン赤ゴム栓 11個入 4号	380	420	1801	1801								
9-861-05	ラボラン赤ゴム栓 11個入 5号	460	500	1801	1801								
9-861-06	ラボラン赤ゴム栓 11個入 6号	500	550	1801	1801								
9-861-07	ラボラン赤ゴム栓 11個入 7号	580	640	1801	1801								
9-861-08	ラボラン赤ゴム栓 11個入 8号	770	850	1801	1801								
9-861-09	ラボラン赤ゴム栓 11個入 9号	910	1,000	1801	1801								
9-861-10	ラボラン赤ゴム栓 11個入 10号	1,150	1,280	1801	1801								
9-861-11	ラボラン赤ゴム栓 11個入 11号	1,300	1,400	1801	1801								
9-861-12	ラボラン赤ゴム栓 11個入 12号	1,550	1,700	1801	1801								
9-861-13	ラボラン赤ゴム栓 11個入 13号	1,700	1,850	1801	1801								
9-861-14	ラボラン赤ゴム栓 11個入 14号	2,280	2,500	1801	1801								
9-861-15	ラボラン赤ゴム栓 11個入 15号	2,350	2,600	1801	1801								