

2025年7月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年8月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2025年8月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機械2025 頁	サンクアス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策力 カタログ 頁
0-1333-01	キャンバスベッド(ビニール帆布床) PT-2083	48,800	70,000			1692							
0-4127-01	知覚針(吉村式) 80mm 針・ハケ付き	3,940	4,310			792							
0-4131-01	外科ゾンデ(消息子) 13cm	550	610			1645							
0-4131-02	外科ゾンデ(消息子) 15cm	570	630			1645							
0-4131-03	外科ゾンデ(消息子) 18cm	580	640			1645							
0-4131-04	外科ゾンデ(消息子) 21cm	600	660			1645							
0-4131-05	外科ゾンデ(消息子) 24cm	630	690			1645							
0-5232-32	スリッパ殺菌ディスペンサー 殺菌ランプ グロー球付	7,000	12,900			341					354		
0-5347-15	トレイBOX(鍵付) A4用ブルー 290×360×205mm 404H	7,100	7,500	1024	1024	48							
0-535-11	足浴器 φ300×180mm	6,700	7,200			1116					124		
0-622-11	BB型足踏式ポンプ	560	620			1116					121		
0-7918-11	壊れさま足浴器 500×600×500mm YF-2	11,000	13,000			1116					124		
0-8083-01	NG5マスク(立体構造) スタンダード 20枚 SH9550	3,100	3,170			430							
0-9081-11	電子カルテワゴン 530×415×1037mm RKW-202	89,000	98,000			67							
0-9081-14	電子カルテワゴン 500×500×935mm RKW-303	98,000	125,000			67							
0-9081-21	電子カルテワゴン用 サイドネット(RKW-202用) RKW-200NT	7,400	8,300			67							
0-9081-22	電子カルテワゴン用 サイドネット(RKW-303用) RKW-300NTW	7,400	7,700			67							
0-9583-01	ソルスタオトルホルダー TW-H11D	287,000	315,000			1581							
1-103-11-22	ラコムエース(デジタル恒温器平型 水槽付) 出荷前点検検査書付き HT-100VND	103,500	120,000	77	77								
1-104-01	コンスタントレベル HCL-10-R	57,400	62,600	73	73								
1-1308-01	パーレルシリコンフルード(R) (MAシリーズ) 1kg BSFMA-10	13,700	14,800	1983	1983								
1-1308-02	パーレルシリコンフルード(R) (MAシリーズ) 18kg BSFMA-10	191,000	211,000	1983	1983								
1-1308-03	パーレルシリコンフルード(R) (MAシリーズ) 1kg BSFMA-50	11,600	12,700	1983	1983								
1-1308-04	パーレルシリコンフルード(R) (MAシリーズ) 18kg BSFMA-50	139,000	159,000	1983	1983								
1-1308-05	パーレルシリコンフルード(R) (MAシリーズ) 1kg BSFMA-100	9,460	10,800	1983	1983								
1-1308-06	パーレルシリコンフルード(R) (MAシリーズ) 18kg BSFMA-100	167,000	191,000	1983	1983								
1-1310-01	真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) 1L SO-M	10,900	11,100	413	413								
1-1310-02	真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) 4L SO-M	25,600	26,200	413	413								
1-1310-03	真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) 18L SO-M	117,000	120,000	413	413								
1-1310-04	真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) 1L SO-H	10,900	11,100	413	413								
1-1310-05	真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) 4L SO-H	25,600	26,200	413	413								
1-1310-06	真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) 18L SO-H	117,000	120,000	413	413								
1-1362-02	PTFEフレンジ H 912-04	11,300	11,700	2599	2599								
1-1412-06	三角フラスコ 2000mL 1465	3,360	3,430									459	
1-1483-01	リザーバー 10枚(袋×10袋 8093-11)	16,480	17,480	1191	1191								
1-1483-02	リザーバー 50枚入り 8094JP	16,480	17,480	1191	1191								
1-1483-03	リザーバー 10枚(袋×10袋 8095JP)	16,480	17,480	1191	1191								
1-1483-04	リザーバー 50枚入り 8096-11	16,480	17,480	1191	1191								
1-1483-05	リザーバー 10枚入り 8075JP	13,600	14,420	1191	1191								
1-1483-06	リザーバー用フタ 10枚入り 8076	6,080	6,460	1191	1191								
1-1483-07	リザーバー 10枚(袋×10袋 8085)	16,480	17,480	1191	1191								
1-1483-08	リザーバー 50枚入り 8086JP	16,480	17,480	1191	1191								
1-1735-33	安全キャップ(GL45ボトル用) 3本付 307910	24,000	25,900	1310	1310								
1-1764-01	ニードルストップバルブ PUH916-3SH-V	11,900	13,100	1908	1908								
1-1764-02	ニードルストップバルブ PUH916-6SH-V	11,270	12,500	1908	1908								
1-1764-03	ニードルストップバルブ PUH-916-3.2-SH-V	11,900	13,100	1908	1908								
1-1764-04	ニードルストップバルブ PUH-916-6.35-SHV	11,270	12,500	1908	1908								
1-1764-06	ニードルストップバルブ PUH-116A-SH	8,700	9,600	1908	1908								
1-1764-07	ニードルストップバルブ PUH-116B-SH	10,120	11,300	1908	1908								
1-1764-08	ニードルストップバルブ PUH-116C-SH	11,270	12,500	1908	1908								
1-1764-09	ニードルストップバルブ PUH-116D-SH	13,570	15,000	1908	1908								
1-1765-01	ホールバルブ PUBV-95-3-V	15,800	17,400	1908	1908								
1-1765-02	ホールバルブ PUBV-95-6-V	14,900	16,400	1908	1908								
1-1765-04	ホールバルブ PUBV-95-6.35-V	14,900	16,400	1908	1908								
1-1766-12	ベローズバルブ VUBF-96P-6.35-V	33,500	36,900	1909	1909								
1-1768-01	ニューV-LOK継手 VUWH-3.2A-V	920	1,020	1907	1907								
1-1768-02	ニューV-LOK継手 VUWF-3.2-V	1,360	1,500	1907	1907								
1-1768-03	ニューV-LOK継手 VUWT-3.2-V	2,960	3,260	1907	1907								
1-1768-04	ニューV-LOK継手 VUWL-3.2-V	1,820	2,010	1907	1907								
1-1768-05	ニューV-LOK継手 VUW-3.2N-V	270	300	1907	1907								
1-1768-06	ニューV-LOK継手 VUW-3.2SR-V	290	320	1907	1907								
1-1860-01	実験動物用縫合打針器 クリップアプライヤー(9mmクリップ用) Reflex 202-1000	42,000	46,000	1407	1407								
1-1860-02	実験動物用縫合打針器 クリップアプライヤー(7mmクリップ用) Reflex 204-1000	42,000	46,000	1407	1407								
1-1860-03	実験動物用縫合打針器用9mmクリップ 1箱(20本×5袋入) 201-1000	10,000	12,500	1407	1407								
1-1860-04	実験動物用縫合打針器用7mmクリップ 1箱(20本×5袋入) 203-1000	10,000	15,000	1407	1407								
1-1860-05	実験動物用縫合打針器用クリップリムーバー 205-1000	30,000	22,000	1407	1407								
1-1861-31	焼灼メスキット 交換用Fineチップ 1箱(10本入) H101	19,000	19,500	1406	1406								
1-1861-32	焼灼メスキット 交換用Loopチップ 1箱(10本入) H103	19,000	19,500	1406	1406								
1-2036-01	ホールバルブ PUBVT-95-3-V	19,900	21,900	1908	1908								
1-2036-03	ホールバルブ PUBVT-95-3.2-V	19,900	21,900	1908	1908								
1-2036-04	ホールバルブ PUBVT-95-6.35V	19,320	21,400	1908	1908								
1-2036-05	ホールバルブ PUBVT-95-9.52V	33,500	36,900	1908	1908								
1-2037-12	ベローズバルブ VUBF-96P-9.52-V	42,900	47,200	1909	1909								
1-2038-01	ニューV-LOK継手 VUWH-6.35B-V	870	960	1907	1907								
1-2038-02	ニューV-LOK継手 VUWF-6.35-V	1,340	1,480	1907	1907								
1-2038-03	ニューV-LOK継手 VUWT-6.35-V	2,730	3,010	1907	1907								
1-2038-04	ニューV-LOK継手 VUWL-6.35-V	1,940	2,140	1907	1907								
1-2038-05	ニューV-LOK継手 VUW-6.35N-V	250	280	1907	1907								
1-2038-06	ニューV-LOK継手 VUW-6.35SR-V	240	270	1907	1907								
1-2038-07	ニューV-LOK継手 VUWF6.35X3.2V	1,410	1,560	1907	1907								
1-2039-01	ニューV-LOK継手 VUWH-9.52C-V	1,340	1,480	1907	1907								
1-2039-02	ニューV-LOK継手 VUWF-9.52-V	1,910	2,110	1907	1907								
1-2039-03	ニューV-LOK継手 VUWT-9.52-V	3,510	3,870	1907	1907								
1-2039-04	ニューV-LOK継手 VUWL-9.52-V	2,380	2,620	1907	1907								
1-2039-05	ニューV-LOK継手 VUW-9.52N-V	330	370	1907	1907								
1-2039-06	ニューV-LOK継手 VUW-9.52SR-V	300	330	1907	1907								
1-2039-07	ニューV-LOK継手 VUWF9.52X3.2V	2,090	2,300	1907	1907								
1-2039-08	ニューV-LOK継手 VUWF9.52X6.35V	1,910	2,110	1907	1907								
1-2040-01	ニューV-LOK継手 VUWH-3A-V	920	1,020	1907	1907								
1-2040-02	ニューV-LOK継手 VUWF-3-V	1,370	1,510	1907	1907								
1-2040-03	ニューV-LOK継手 VUWT-3-V	2,960	3,260	1907	1907								
1-2040-05	ニューV-LOK継手 VUW-3N-V	270	300	1907	1907								
1-2040-06	ニューV-LOK継手 VUWF-3SR-V	350	390	1907	1907								
1-2041-01	ニューV-LOK継手 VUWH-6B-V	870	960	1907	1907								
1-2041-02	ニューV-LOK継手 VUWF-6-V	1,340	1,480	1907	1907								
1-2041-03	ニューV-LOK継手 VUWT-6-V	2,730	3,010	1907	1907								
1-2041-04	ニューV-LOK継手 VUWL-6-V	1,940	2,140	1907	1907								
1-2041-05	ニューV-LOK継手 VUW-6N-V	250	280	1907	1907								
1-2041-06	ニューV-LOK継手 VUWF-6SR-V	270	300	1907	1907								
1-2041-07	ニューV-LOK継手 VUWF-6X3-V	1,420	1,570	1907	1907								
1-2107-11	分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 220g ATX224R	206,000	222,000	419	419								
1-2107-12	分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 120g ATX124R	188,000	203,000	419	419								
1-2107-13	分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 82g ATX84R	178,000	192,000	419	419								
1-2107-14	分析天秤 AT-R 220g ATY224R	188,000	203,000	419	419								
1-2107-15	分析天秤 AT-R 120g ATY124R	176,000	190,000	419	419								
1-2107-16	分析天秤 AT-R 62g ATY64R	164,000	177,000	419	419								
1-2107-17	分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R	230,000	248,000	419	419								
1-2107-18	分析天秤 AT-R 320g ATY324R	206,000	222,000	419	419								
1-2107-21	分析天秤 AT-R用簡易比重測定キット SMK-501	66,000	71,300	419	419								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 カタログ 頁
I-320-01	クリーンルームワイパー 超低発塵 1袋(100枚入) AS-4000D	8,100	8,500	2481	2481								
I-3342-01	スポーツタイプ安全用キャップ SM-913	1,350	1,420	2328	2328								
I-3705-29	イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計 ECM-7773-2A	75,000	85,900	1466	1466								
I-4094-21-20	ラコムテスターpH計(防水型) 校正証明書付き pHTestr10	44,000	44,800	566	566								
I-4094-22-20	ラコムテスターpH計(防水型) 校正証明書付き pHTestr20	47,000	47,900	566	566								
I-4214-02	電子天秤 BL-320S	75,900	82,000	433	433								
I-4214-03	電子天秤 BL-620S	84,700	91,500	433	433								
I-4214-05	電子天秤 BL-3200S	75,900	82,000	433	433								
I-4511-01	グローブホルダー 140×102×208mm HS23457	6,400	6,560	2285	2285								
I-4511-02	グローブホルダー 250×96×432mm HS23456	12,000	12,300	2285	2285								
I-4514-02	ワイヤー遠流管立て 12本用(対応チューブ径:φ23~25mm)HS120085	3,900	4,010	1791	1791								
I-4514-03	ワイヤー遠流管立て 50本用(対応チューブ径:φ23~25mm)120086	7,300	7,490	1791	1791								
I-4514-05	ワイヤー遠流管立て 12本用(対応チューブ径:φ30~33mm)120087	4,200	4,310	1791	1791								
I-4514-06	ワイヤー遠流管立て 50本用(対応チューブ径:φ30~33mm)120088	7,900	8,100	1791	1791								
I-4984-04	広口ガラスボトル用キャップ 10個入	470	510	1600	1600								
I-5016-01	精密台はかり 1.0g BW32KS	253,000	273,000	447	447								
I-5016-02	精密台はかり 1.0g BW52KS	418,000	451,000	447	447								
I-5016-03	精密台はかり 0.1g BW12KH	253,000	273,000	447	447								
I-5016-04	精密台はかり 0.1g BW22KH	297,000	321,000	447	447								
I-5016-05	精密台はかり 0.1g BW32KH	396,000	428,000	447	447								
I-5033-01	電子天秤 BL-220H	97,900	106,000	433	433								
I-5033-02	電子天秤 BL-320H	108,000	117,000	433	433								
I-5033-03	電子天秤 BL-2200H	97,900	106,000	433	433								
I-5033-04	電子天秤 BL-3200H	108,000	117,000	433	433								
I-5086-21	クールスターー CSB-900S	340,000	377,000	249	249								
I-5165-05	電子天秤用オプション 床下ひょう置フック	3,930	4,240	420	420								177
I-5165-23	電子天秤用オプション I/O-RS変換ケーブル	16,500	17,800	420	420								177
I-5225-11	上皿電子分析天秤用 接続ケーブル RS232Cケーブル P/N321-60754-01	16,900	18,300	417	417								
I-5225-12	USBシリアル変換キット31262520-01 USB/RS232C	20,500	22,100	417	417								
I-5366-22	紫外可視分光光度計 6連装マルチセル試料室	117,000	127,000	1321	1321								
I-5366-23	紫外可視分光光度計 シンバーユニット(標準形) 160L	468,000	505,000	1321	1321								
I-5366-24	紫外可視分光光度計 シンバーユニット(3回バス形) 160T	541,000	584,000	1321	1321								
I-5366-25	紫外可視分光光度計 シンバーユニット(恒温形) 160C	686,000	742,000	1321	1321								
I-5427-02	電子天秤用オプション 簡易風防(本体 IB-300H専用)	1,620	1,750	420	420								177
I-5427-03	電子天秤用オプション 簡易風防(フタ IB-300H専用)	1,620	1,750	420	420								177
I-5427-11	電子天秤用オプション 表示部保護カバー(5枚1組)	3,800	4,100	420	420								177
I-5545-01	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PC製 250mL 1袋(4本入) 3140-0250JP	20,620	21,660	1781	1781								
I-5545-02	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PC製 450mL 1袋(4本入) 3140-0500JP	25,580	26,860	1781	1781								
I-5545-03	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PC製 1000mL 1袋(6本入) 3140-1006	45,880	48,180	1781	1781								
I-5589-01	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PPCO製 250mL 4本入 3141-0250JP	17,920	18,820	1781	1781								
I-5589-02	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PPCO製 450mL 4本入 3141-0500JP	23,620	24,800	1781	1781								
I-5589-03	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PPCO製 1000mL 6本入 3141-1006	36,780	38,620	1781	1781								
I-5664-21-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー内蔵型 OM-25MF01	96,500	100,500	616	616								
I-5664-24-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー分離型 OM-25MP20	179,300	183,300	616	616								
I-5664-26-20	酸素モニタ(OXYMAN) センサー分離型 OM-25MP10	137,500	141,500	616	616								
I-5664-42-20	酸素モニタ OM-25MF10 校正証明書付	108,500	112,500	616	616								
I-5802-21	水位保持コントローラー WLC-SA2	97,000	108,000	371	371								
I-5880-02	上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級 校正用200g分銅	48,400	52,300	417	417								
I-6318-01	pH標準緩衝剤 1箱(12パック入) K9020XA(pH4)	4,800	4,900	563	563								
I-6318-02	pH標準緩衝剤 1箱(12パック入) K9020XB(pH7)	4,800	4,900	563	563								
I-6318-03	pH標準緩衝剤 1箱(12パック入) K9020XC(pH9)	4,800	4,900	563	563								
I-6319-01	pH計比較電極内部液 8袋入 K9020XP	4,800	4,900	563	563								
I-6319-02	pH計比較電極内部液 6本入 K9084LP	6,400	6,500	563	563								
I-6321-01	導電率計標準液 K9221ZA	1,040	1,070	573	573								
I-6486-01	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 115mL 0.2um 12個入 524-0020JP	12,660	13,040	1250	1250								
I-6486-02	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 115mL 0.45um 12個入 124-0045JP	12,040	12,420	1250	1250								
I-6486-03	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 150mL 0.2um 12個入 565-0020	21,320	21,960	1250	1250								
I-6486-04	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 150mL 0.45um 12個入 165-0045	21,420	22,080	1250	1250								
I-6486-05	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.2um 12個入 568-0020	22,960	23,640	1250	1250								
I-6486-06	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.45um 12個入 168-0045	22,960	23,640	1250	1250								
I-6486-07	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.2um 12個入 566-0020	32,140	33,100	1250	1250								
I-6486-08	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.45um 12個入 166-0045	34,080	35,100	1250	1250								
I-6486-09	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.2um 12個入 567-0020	43,060	44,320	1250	1250								
I-6486-10	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.45um 12個入 167-0045	45,900	47,280	1250	1250								
I-6486-11	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 150mL 0.1um 12個入 565-0010	21,320	21,960	1250	1250								
I-6486-12	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.1um 12個入 568-0010	22,960	23,640	1250	1250								
I-6486-13	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.1um 12個入 566-0010	32,140	33,100	1250	1250								
I-6486-14	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.1um 12個入 567-0010	37,340	38,460	1250	1250								
I-6487-01	フッ素加工生栓付角型瓶 9L DS2327-0020	38,900	40,860	1552	1552								
I-6487-02	フッ素加工生栓付角型瓶 20L DS2327-0050	46,920	49,260	1552	1552								
I-6515-11~120	アネモマスター風速計 校正証明書付 MODEL6006	111,800	118,800	648	648			364	121				
I-6732-11	上皿天秤 UP-Y 420g UP422Y	145,000	157,000	427	427								176
I-6732-12	上皿天秤 UP-Y 820g UP822Y	164,000	177,000	427	427								176
I-6732-13	上皿天秤 UP-Y 4200g UP4201Y	152,000	164,000	427	427								176
I-6732-14	上皿天秤 UP-Y 8200g UP8201Y	164,000	177,000	427	427								176
I-6733-11	上皿天秤 UP-Y 220g UP223Y	176,000	190,000	427	427								176
I-6733-12	上皿天秤 UP-Y 420g UP423Y	188,000	203,000	427	427								176
I-6733-13	上皿天秤 UP-Y 620g UP623Y	200,000	216,000	427	427								176
I-6733-14	上皿天秤 UP-Y 2200g UP2202Y	176,000	190,000	427	427								176
I-6733-15	上皿天秤 UP-Y 4200g UP4202Y	188,000	203,000	427	427								176
I-6733-16	上皿天秤 UP-Y 6200g UP6202Y	194,000	210,000	427	427								176
I-6733-17	上皿天秤 UP-Y 820g UP823Y	212,000	229,000	427	427								176
I-6733-18	上皿天秤 UP-Y 1020g UP1023Y	237,000	256,000	427	427								176
I-6734-11	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 420g 最小表示:0.01g UP422X	188,000	203,000	427	427								176
I-6734-12	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 820g 最小表示:0.01g UP822X	218,000	235,000	427	427								176
I-6734-13	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 4200g 最小表示:0.1g UP4201X	206,000	222,000	427	427								176
I-6734-14	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 8200g 最小表示:0.1g UP8201X	242,000	261,000	427	427								176
I-6735-11	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 220g 最小表示:0.001g UP223X	221,000	239,000	427	427								176
I-6735-12	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 420g 最小表示:0.001g UP423X	230,000	248,000	427	427								176
I-6735-13	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 620g 最小表示:0.001g UP623X	261,000	282,000	427	427								176
I-6735-14	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 2200g 最小表示:0.01g UP2202X	221,000	239,000	427	427								176
I-6735-15	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 4200g 最小表示:0.01g UP4202X	230,000	248,000	427	427								176
I-6735-16	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 6200g 最小表示:0.01g UP6202X	254,000	274,000	427	427								176
I-6735-17	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 820g 最小表示:0.001g UP823X	278,000	300,000	427	427								176
I-6735-18	上皿天秤 UP-X-校正分銅内蔵タイプ 1020g 最小表示:0.001g UP1023X	303,000	327,000	427	427								176
I-676-01	手動式真空ポンプ 21kPa 6132-0010A	33,900	35,600	403	403								
I-676-02	手動式真空ポンプ 48kPa 6132-0020A	40,800	42,840	403	403								436
I-684-01	高真空ポンプ油ネオバック 1L SX	9,710	17,900	413	413								
I-684-02	高真空ポンプ油ネオバック 1L SY	18,900	34,800	413	413								
I-689-06	水流キープ用部品(トラバシ(逆流防止弁))	2,700	2,900	389	389								
I-6902-01	分析天秤 AUW120	190,000	205,000	419	419								
I-6902-02	分析天秤 AUW220	202,000	218,000	419	419								
I-6903-01	分析天秤 AUX120	202,000	218,0										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーワー 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ動2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 ページ 頁
I-6972-02	バイオハザードオートクレープ用手袋 綿 ロング 1双入 H132010001	15,500	15,700	2267	2267								
I-6991-02	スプーン H368070021	9,740	9,990	1834	1834								
I-6991-04	スプーン H368090040	20,300	20,700	1834	1834								
I-7025-01	アイビス(R)エコラック96 1.5~2.0mL 96本 ブラック IN1521-902BL	450	500	1136	1136								
I-7025-02	アイビス(R)エコラック96 1.5~2.0mL 96本 ブルー IN1521-902B	450	500	1136	1136								
I-7039-01	ドライマッペ 190×315mm 1袋(10枚入) IN1584-2021W	9,050	9,960	1451	1451								
I-7072-11	電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9501(白)	52,840	56,820	1207	1207								
I-7072-12	電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9511(クリアー)	52,840	56,820	1207	1207								
I-7072-13	電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9521(透明青)	52,840	56,820	1207	1207								
I-7072-14	電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9531(透明赤)	52,840	56,820	1207	1207								
I-7072-15	電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9541(透明緑)	52,840	56,820	1207	1207								
I-7072-21	電動ハンドピペッター用ウイングスタンド 9069	1,960	2,060	1207	1207								
I-7348-01	遠心瓶 250mL 1袋(4本入) 3120-0250JP	8,920	9,360	1781	1781								
I-7348-02	遠心瓶 500mL 1袋(4本入) 3120-0500JP	10,360	10,880	1781	1781								
I-7348-03	遠心瓶 500mL 1袋(4本入) 3120-9500JP	9,740	10,240	1781	1781								
I-7348-04	遠心瓶 1000mL 1袋(4本入) 3120-1010	20,000	21,000	1781	1781								
I-7348-05	遠心瓶 1000mL 1袋(4本入) 3120-1000	19,580	20,560	1781	1781								
I-7350-01	ポルトトップフィルター 150mL 0.2μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 596-3320	18,060	18,620	1251	1251								
I-7350-02	ポルトトップフィルター 150mL 0.45μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 296-3345	16,220	16,720	1251	1251								
I-7350-03	ポルトトップフィルター 150mL 0.2μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 596-4520	18,060	18,620	1251	1251								
I-7350-04	ポルトトップフィルター 150mL 0.45μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 296-4545	16,220	16,720	1251	1251								
I-7350-05	ポルトトップフィルター 500mL 0.2μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 595-3320	21,020	21,660	1251	1251								
I-7350-06	ポルトトップフィルター 500mL 0.45μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 295-3345	18,680	19,240	1251	1251								
I-7350-07	ポルトトップフィルター 500mL 0.2μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 595-4520	21,020	21,660	1251	1251								
I-7350-08	ポルトトップフィルター 500mL 0.45μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 295-4545	18,680	19,240	1251	1251								
I-7350-09	ポルトトップフィルター 1000mL 0.2μm GL32・φ33mm 1箱(12個入) 597-3320	30,000	30,900	1251	1251								
I-7350-10	ポルトトップフィルター 1000mL 0.2μm GL45・φ45mm 1箱(12個入) 597-4520	30,000	30,900	1251	1251								
I-7366-03	マイクロウェルプレート(96穴) マキシソープ ブラック 1箱(10枚×8袋入) 437111	54,940	56,580	1126	1126								
I-7366-04	マイクロウェルプレート(96穴) マキシソープ ホワイト 1箱(5枚×12袋入) 437796	41,120	42,360	1126	1126								
I-7366-06	マイクロウェルプレート(96穴) ポリソープ ブラック 1箱(10枚×8袋入) 437112	43,320	44,620	1126	1126								
I-7366-15	マイクロウェルプレート(96穴) マキシソープ クリア 1箱(6個×12包入) 446612	37,220	38,340	1126	1126								
I-7367-01	リユーザーフィルターユニット 250mL/250mL 300-4000	23,260	24,440	1251	1251								
I-7367-02	リユーザーフィルターユニット 500mL/500mL 300-4050	35,140	36,900	1251	1251								
I-7367-03	リユーザーフィルターユニット 500mL/1000mL 300-4100	46,260	48,580	1251	1251								
I-7563-12	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 細口タイプ 100mL ACPFA100-N	9,650	11,000	1543	1543					95			
I-7563-13	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 細口タイプ 250mL ACPFA-250-N	13,000	15,600	1543	1543					95			
I-7563-14	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 細口タイプ 500mL ACPFA-500-N	18,600	22,300	1543	1543					95			
I-7563-15	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 細口タイプ 1000mL ACPFA-1000-N	26,500	30,600	1543	1543					95			
I-7568-13	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 250mL ACPFA-250-W	16,400	18,800	1543	1543					95			
I-7568-14	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 500mL ACPFA-500-W	24,000	27,700	1543	1543					95			
I-7568-15	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 1000mL ACPFA-1000-W	30,700	33,800	1543	1543					95			
I-7610-11	バキュームクリーナー (液体回収セット)バイオトラップセット TVC-01N	13,500	13,900	384	384								
I-7680-02	グッドボーイ 褐色100mL 110202	120	130	1505	1505								
I-7680-03	グッドボーイ 褐色250mL 110203	130	140	1505	1505								474
I-7680-04	グッドボーイ 褐色500mL 110204	220	240	1505	1505								474
I-7680-05	グッドボーイ 褐色1L 110205	310	340	1505	1505								474
I-7680-06	グッドボーイ 褐色2L 110206	700	770	1505	1505								474
I-7903-01	活性炭 ポリプロピレン製 6422-0010JP	6,540	6,860	1554	1554								
I-7903-02	活性炭 E1FE製 6432-0010JP	13,160	13,820	1554	1554								
I-7907-01	オーケリッジ遠心管 10mL φ18×80mm 1袋(2本入) 3114-0010	11,080	11,640	1780	1780								
I-7907-02	オーケリッジ遠心管 30mL φ25.7×92mm 1袋(2本入) 3114-0030	15,640	16,440	1780	1780								
I-7907-03	オーケリッジ遠心管 50mL φ28.8×104mm 1袋(2本入) 3114-0050	18,860	19,800	1780	1780								
I-7910-21	フィルターチップ(ART) 0.1~10μL 31.3mm 96本/ラック×10ラック 2139+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-23	フィルターチップ(ART) 0.1~10μL 43.3mm 96本/ラック×10ラック 2140+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-26	フィルターチップ(ART) 0.5~20μL 50.7mm 96本/ラック×10ラック 2149P+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-28	フィルターチップ(ART) 1~100μL 50.7mm 96本/ラック×10ラック 2065E+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-30	フィルターチップ(ART) 1~200μL 58.8mm 96本/ラック×10ラック 2069+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-33	フィルターチップ(ART) 100~1000μL 88.8mm 96本/ラック×8ラック 2179+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-41	フィルターチップ(ART) 96本/パック×10パック(詰め替え用) 2139+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-43	フィルターチップ(ART) 96本/パック×10パック(詰め替え用) 2140+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-46	フィルターチップ(ART) 96本/パック×10パック(詰め替え用) 2149P+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-48	フィルターチップ(ART) 96本/パック×10パック(詰め替え用) 2065E+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-50	フィルターチップ(ART) 96本/パック×10パック(詰め替え用) 2069+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-53	フィルターチップ(ART) 96本/パック×8パック(詰め替え用) 2179+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-61	フィルターチップ(ART) 96本/トレイ×10トレイ(詰め替え用) 2139+RT	12,700	12,840	1187	1187								
I-7910-62	フィルターチップ(ART) 96本/トレイ×10トレイ(詰め替え用) 2149P+RT	12,700	12,840	1187	1187								
I-7910-63	フィルターチップ(ART) 1~100μL 58.8mm 96本/ラック×10ラック 2065+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-64	フィルターチップ(ART) 96本/ラック×10ラック(詰め替え用) 2065+RI	14,200	14,360	1187	1187								
I-7910-65	フィルターチップ(ART) 96本/トレイ×10トレイ(詰め替え用) 2069+RT	12,700	12,840	1187	1187								
I-7910-66	フィルターチップ(ART) 300μL 58.4mm 96本/ラック×10ラック 2070+HR	19,100	19,300	1187	1187								
I-7910-67	フィルターチップ(ART) 96本/トレイ×10トレイ(詰め替え用) 2070+RT	12,700	12,840	1187	1187								
I-7910-68	フィルターチップ(ART) 56本/トレイ×10トレイ(詰め替え用) 2179+RT	9,200	9,300	1187	1187								
I-7910-69	フィルターチップ(ART) 1000μL 118.7mm 100本/ラック×8ラック 2079JP	19,600	19,800	1187	1187								
I-7932-01	マイクロチューブストレージボックス 白 5個入 HSI20032	6,600	6,760	1141	1141								
I-7932-02	マイクロチューブストレージボックス 5色パック(青・緑・紫・赤・黄・橙×各1個入) HSI20033	6,600	6,760	1141	1141								
I-8134-03	ビベクターランプ HS20162A	6,800	6,980	1003	1003								
I-8277-01-20	フッ素樹脂被膜温度計 0~50°C アルコール 校正証明書付 JC-2211	18,850	19,160	516	516								
I-8277-02-20	フッ素樹脂被膜温度計 0~100°C アルコール 校正証明書付 JC-2216	18,850	19,160	516	516								
I-8277-03-20	フッ素樹脂被膜温度計 0~150°C アルコール 校正証明書付 JC-2218	19,100	19,520	516	516								
I-8277-04-20	フッ素樹脂被膜温度計 0~200°C アルコール 校正証明書付 JC-2219	19,250	19,700	516	516								
I-8277-05-20	フッ素樹脂被膜温度計 -20~+50°C アルコール 校正証明書付 JC-2212	19,150	20,600	516	516								
I-8277-06-20	フッ素樹脂被膜温度計 -30~+50°C アルコール 校正証明書付 JC-2213	19,350	20,850	516	516								
I-8277-07-20	フッ素樹脂被膜温度計 -20~+100°C アルコール 校正証明書付 JC-2217	19,150	20,500	516	516								
I-8389-02	秤量瓶 30mL 242103202	6,400	6,600	1709	1709								
I-8395-03	保存瓶 1000mL 242050503	15,800	16,000	1708	1708								
I-8407-08	NS共通規格三角プラスチック 200mL 241933204	4,500	4,600	1668	1668								
I-8450-21-77	【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー)ブルー L 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,350	4,330	2243	2243								
I-8450-22-77	【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー)ブルー M 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,350	4,330	2243	2243								
I-8450-23-77	【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー)ブルー S 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,350	4,330	2243	2243								
I-8450-24-77	【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー)ブルー SS 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,350	4,330	2243	2243								
I-8473-03	上血電子分析天秤用 インクリボン 321-61111-06 1箱(5個入)	9,200	9,970	417	417							177	
I-8493-03	セパラルカバナー 四口(DURAN(R)) TS29/32×4(angled) 243925801	69,900	71,400	1683	1683								
I-8496-02	セパラルプラスチック用O-Ring(DURAN(R)) 157×5mm テフロンFEP被覆シリコン 292225707	14,200	14,600	1683	1683								
I-8548-01	アイビスロングチップ バルクパック 500本/袋×2袋 IN110-805C	4,550	5,000	1176	1176								
I-8548-02	アイビスロングチップ バルクパック/ラック×10ラック IN120-805C	15,800	17,400	1176	1176								
I-8548-13	アイビスロングフィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124-1200S	18,600	20,500	1176	1176								
I-8777-01	遠心瓶 250mL 3127-0250JP	25,580	26,860	1781	1781								
I-8778-01	分析フィルターユニット 150mL 0.2μm 12個入 130-4020												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用価格 継続2025	ザンクアス 2025	ナビス2024 頁	サニーフー ニー2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 ページ 頁
2-8246-07	マイクロピペット(ノーマルシングルチャンネル) 1~10mL 46200800	109,560	118,920	1172	1172								
2-8248-01	フィンピペットスタンド 9420320	10,100	10,720	1156	1156								
2-8248-02	フィンピペットスタンド 9420360	14,300	15,480	1156	1156								
2-8248-04	フィンピペットスタンド 9420400	15,700	16,980	1156	1156								
2-8248-05	フィンピペットスタンド 9420390	5,200	5,640	1156	1156								
2-8249-01	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.2~10uL 1000本入 9400310	12,900	13,040	1186	1186								
2-8249-02	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.2~10uL 96本/ラック×10ラック 9400300	17,000	17,180	1186	1186								
2-8249-03	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5~250uL 1000本入 9400230	11,700	11,820	1186	1186								
2-8249-04	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5~250uL 96本/ラック×10ラック 9400260	15,800	15,960	1186	1186								
2-8249-05	フィンチップ(スタンダードチップ) 5~300uL 1000本入 9401260	12,000	12,120	1186	1186								
2-8249-06	フィンチップ(スタンダードチップ) 5~300uL 96本/ラック×10ラック 9401250	16,500	16,680	1186	1186								
2-8249-07	フィンチップ(スタンダードチップ) 100~1000uL 1000本入 9401030	12,000	12,120	1186	1186								
2-8249-08	フィンチップ(スタンダードチップ) 100~1000uL 96本/ラック×10ラック 9401110	16,500	16,680	1186	1186								
2-8249-10	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5~5mL 54本/ラック×5ラック 9402070	15,500	15,660	1186	1186								
2-8249-13	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.2~10uL 192本/トレイ×20トレイ 9400327	51,600	52,120	1186	1186								
2-8249-14	フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5~250uL 96本/トレイ×20トレイ 9400267	24,900	25,160	1186	1186								
2-8249-15	フィンチップ(スタンダードチップ) 5~300uL 192本/袋×10袋 9401255	29,200	29,500	1186	1186								
2-8249-16	フィンチップ(スタンダードチップ) 100~1000uL 192本/袋×5袋 9401115	14,500	14,660	1186	1186								
2-8249-19	フィンチップ 0.5~5mL 500本入 9402030	18,000	18,180	1186	1186								
2-8249-22	フィンチップ(スタンダードチップ) 1~10mL 24本/ラック×5ラック 9402180	9,300	9,400	1186	1186								
2-8249-31	フィンチップ 1~10mL 100本入 9402171	4,300	4,360	1186	1186								
2-8250-03	MBPチップ(フィンピペット対応) 10uL 1000本入 3500JP	3,400	3,440	1186	1186								
2-8250-06	MBPチップ(フィンピペット対応) 10uL(ロング) 1000本入 3510	3,600	3,640	1186	1186								
2-8250-09	MBPチップ(フィンピペット対応) 200uL 1000本入 3550JP	3,300	3,340	1186	1186								
2-8250-10	MBPチップ(フィンピペット対応) 1000uL 100本/ラック×8ラック 3581JP	8,200	8,300	1186	1186								
2-8265-01	パラフィルムディスプレイセンサー-カッター HS234525S	14,800	15,200	2007	2007	922							
2-8265-11	パラフィルムディスプレイセンサー-カッター用替刃 1箱(5個入) HS234525R	2,000	2,100	2007	2007	922							
2-9045-01	保護メガネ(ラップアラウンド型) SS-9863	320	340						181	20			
2-9047-02	女性用保護メガネ(ラップアラウンド型) SS-8072	280	290						181	20			
2-9048-02	紫外線用メガネ(ラップアラウンドタイプ) SSUV-2773R	610	630							20			
2-9451-33	試験管(リム無し) PYREX(R) 5mL 1箱(720本入) 9820-12	39,600	44,000	1760	1760								
2-9451-40	試験管(リム無し) PYREX(R) 34mL 1箱(576本入) 9820-20	112,320	125,000	1760	1760								
2-9451-44	試験管(リム無し) PYREX(R) 50mL 1ケース(432本入) 9820-22	86,400	96,000	1760	1760								
2-9475-04	メスフラスコ CLassA 茶 10mL 55640-10	3,070	3,410	1730	1730								
2-9475-05	メスフラスコ CLassA 茶 25mL 55640-25	3,200	3,560	1730	1730								
2-9475-06	メスフラスコ CLassA 茶 50mL 55640-50	3,370	3,750	1730	1730								
2-9475-08	メスフラスコ CLassA 茶 200mL 55640-200	5,170	5,750	1730	1730								
2-953-01	中量作業台 900×600×740mm MWP-0960	35,500	39,500	830	830	898							
2-953-02	中量作業台 900×750×740mm MWP-0975	40,300	44,800	830	830	898							
2-953-03	中量作業台 1200×600×740mm MWP-1260	42,100	46,900	830	830	898							
2-953-04	中量作業台 1200×750×740mm MWP-1275	46,700	51,900	830	830	898							
2-953-05	中量作業台 1500×750×740mm MWP-1575	52,700	58,700	830	830	898							
2-953-06	中量作業台 1500×900×740mm MWP-1590	56,400	62,800	830	830	898							
2-953-07	中量作業台 1800×750×740mm MWP-1875	58,800	65,400	830	830	898							
2-953-08	中量作業台 1800×900×740mm MWP-1890	63,600	70,800	830	830	898							
2-954-01	回転台 φ300×33mm ~50kg RT30-05F	10,200	11,400	836	836								
2-954-02	回転台 φ400×33mm ~50kg RT40-05F	11,900	13,300	836	836								
2-954-03	回転台 φ600×34mm ~150kg RT60-10F	59,600	66,300	836	836								
2-954-04	回転台 φ600×34mm ~150kg RT60-15F	69,500	77,300	836	836								
2-957-31	デジタルフォースゲージ ZTS-20N	100,000	98,000	736	736								
2-957-32	デジタルフォースゲージ ZTS-50N	100,000	98,000	736	736								
2-957-33	デジタルフォースゲージ ZTS-200N ZTS-200N	100,000	98,000	736	736								
2-957-34	デジタルフォースゲージ ZTS-500N	100,000	98,000	736	736								
2-9631-01	卓上遠心機 120343	139,000	143,000	1284	1284								
2-964-01	ポリ化粧板作業台 ホワイト 900×450×740mm AE-0945W	24,000	26,700	828	828								
2-964-02	ポリ化粧板作業台 ホワイト 900×600×740mm AE-0960W	24,200	27,000	828	828								
2-964-03	ポリ化粧板作業台 ホワイト 900×750×740mm AE-0975W	29,200	32,500	828	828								
2-964-04	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1200×600×740mm AE-1260W	29,700	33,100	828	828								
2-964-05	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1200×750×740mm AE-1200W	31,000	34,500	828	828								
2-964-06	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1200×900×740mm AE-1209W	33,400	37,200	828	828								
2-964-07	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1500×600×740mm AE-1560W	33,400	37,200	828	828								
2-964-08	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1500×750×740mm AE-1500W	34,800	38,700	828	828								
2-964-09	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1500×900×740mm AE-1509W	38,500	42,900	828	828								
2-964-10	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1800×600×740mm AE-1860W	36,200	40,300	828	828								
2-964-11	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1800×750×740mm AE-1800W	37,700	42,000	828	828								
2-964-12	ポリ化粧板作業台 ホワイト 1800×900×740mm AE-1809W	43,700	48,700	828	828								
2-9730-11	透湿防水防凍手袋 防寒テムレス M No.282-M	1,800	1,920	2268	2268								
2-9730-12	透湿防水防凍手袋 防寒テムレス L No.282-L	1,800	1,920	2268	2268								
2-9730-13	透湿防水防凍手袋 防寒テムレス LL No.282-LL	1,800	1,920	2268	2268								
2-9730-14	透湿防水防凍手袋 防寒テムレス 3L No.282-3L	1,800	1,920	2268	2268								
2-9800-01	ビベットチップ(ART) 10μL 滅菌済 1箱(96本×10ラック入) 3501-HR	7,300	7,380	1187	1187								
2-9800-02	ビベットチップ(ART) 10μL 滅菌済 1セット(96本×10トレイ入) 3501-RT	6,400	6,480	1187	1187								
2-9800-03	ビベットチップ(ART) 10μL 未滅菌 1箱(96本×10ラック入) 3502-HR	6,800	6,880	1187	1187								
2-9800-04	ビベットチップ(ART) 10μL 未滅菌 1セット(96本×10トレイ入) 3502-RT	5,800	5,860	1187	1187								
2-9800-05	ビベットチップ(ART) 10μL 滅菌済 1箱(96本×10ラック入) 3511-HR	7,400	7,480	1187	1187								
2-9800-06	ビベットチップ(ART) 10μL 未滅菌 1箱(96本×10ラック入) 3512-HR	6,900	6,980	1187	1187								
2-9800-07	ビベットチップ(ART) 20μL 滅菌済 1箱(96本×10ラック入) 3521-HR	7,400	7,480	1187	1187								
2-9800-08	ビベットチップ(ART) 20μL 滅菌済 1セット(96本×10トレイ入) 3521-RT	6,500	6,580	1187	1187								
2-9800-09	ビベットチップ(ART) 20μL 未滅菌 1箱(96本×10ラック入) 3522-HR	6,600	6,680	1187	1187								
2-9800-10	ビベットチップ(ART) 20μL 未滅菌 1セット(96本×10トレイ入) 3522-RT	5,700	5,760	1187	1187								
2-9800-11	ビベットチップ(ART) 20μL 未滅菌 1袋(1000本入) 3520JP	3,700	3,740	1187	1187								
2-9800-12	ビベットチップ(ART) 200μL 滅菌済 1箱(96本×10ラック入) 3551-HR	7,000	7,080	1187	1187								
2-9800-13	ビベットチップ(ART) 200μL 滅菌済 1セット(96本×10トレイ入) 3551-RT	6,000	6,060	1187	1187								
2-9800-14	ビベットチップ(ART) 200μL 未滅菌 1箱(96本×10ラック入) 3552-HR	6,400	6,480	1187	1187								
2-9800-15	ビベットチップ(ART) 200μL 未滅菌 1セット(96本×10トレイ入) 3552-RT	5,300	5,360	1187	1187								
2-9800-16	ビベットチップ(ART) 300μL 滅菌済 1箱(96本×10ラック入) 3771-HR	7,700	7,780	1187	1187								
2-9800-17	ビベットチップ(ART) 300μL 滅菌済 1セット(96本×10トレイ入) 3771-RT	6,700	6,780	1187	1187								
2-9800-18	ビベットチップ(ART) 300μL 未滅菌 1箱(96本×10ラック入) 3772-HR	7,000	7,080	1187	1187								
2-9800-19	ビベットチップ(ART) 300μL 未滅菌 1セット(96本×10トレイ入) 3772-RT	6,000	6,060	1187	1187								
2-9800-21	ビベットチップ(ART) 1000μL 滅菌済 1箱(96本×8ラック入) 3101-HR	7,200	7,280	1187	1187								
2-9800-23	ビベットチップ(ART) 1000μL 未滅菌 1箱(96本×8ラック入) 3102-HR	6,900	6,980	1187	1187								
2-9800-25	ビベットチップ(ART) 1000μL 未滅菌 1箱(100本×8ラック入) 3582JP	7,200	7,280	1187	1187								
2-9800-26	ビベットチップ(ART) 1000μL 未滅菌 1袋(1000本入) 3580JP	3,900	3,940	1187	1187								
2-9800-27	ビベットチップ(ART) 1000μL 滅菌済 1箱(96本×8ラック入) 3791-HR	7,000	7,080	1187	1187								
2-9800-28	ビベットチップ(ART) 1000μL 未滅菌 1箱(96本×8ラック入) 3792-HR	6,600	6,680	1187	1187								
2-9800-32	ビベットチップ 1式(280本×2箱入) 3101-RT	4,800	4,860	1187	1187								
2-9800-34	ビベットチップ 1式(280本×2箱入) 3102-RT	4,500	4,560	1187	1187								
2-9802-15	レーザー光保護メガネブルー-20% 562S311	29,400	30,900	2229	2229								
2-9810-11	保護コーブル(つるタイプ) 6X1.000.000	4,100	4,280	2227	2227								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策力 タロウ 頁
3-1926-08	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 200×250×1.6 No.17	970	1,160	2623	2623								
3-1926-09	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 200×300×1.6 No.18	1,190	1,420	2623	2623								
3-1926-10	銅張積層板 (プリント基板) 紙フェノール・片面 200×350×1.6 No.19	1,370	1,780	2623	2623								
3-1927-02	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100×100×1.6 No.31	710	840	2623	2623								
3-1927-03	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100×150×1.6 No.33	1,050	1,260	2623	2623								
3-1927-04	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100×200×1.6 No.32	1,450	1,730	2623	2623								
3-1927-06	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 150×200×1.6 No.34	1,860	2,230	2623	2623								
3-1927-08	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 200×250×1.6 No.35	2,470	2,970	2623	2623								
3-1928-02	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100×100×1.6 No.31R	810	970	2623	2623								
3-1928-03	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100×150×1.6 No.33R	1,100	1,310	2623	2623								
3-1928-04	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 100×200×1.6 No.32R	1,470	1,760	2623	2623								
3-1928-06	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 150×200×1.6 No.34R	2,130	2,550	2623	2623								
3-1928-08	銅張積層板 (プリント基板) ガラスエポキシ・片面 200×250×1.6 No.35R	2,680	3,220	2623	2623								
3-2161-01	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×25μm 1袋(10枚入) Q51-A4-25μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-02	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×38μm 1袋(10枚入) Q51-A4-38μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-03	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×50μm 1袋(10枚入) Q51-A4-50μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-04	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×75μm 1袋(10枚入) Q51-A4-75μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-05	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×100μm 1袋(10枚入) Q51-A4-100μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-06	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×125μm 1袋(10枚入) Q51-A4-125μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-07	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×188μm 1袋(10枚入) Q51-A4-188μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2161-08	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 210mm×297mm×250μm 1袋(10枚入) Q51-A4-250μm	4,050	4,180	1950	1950								
3-2162-01	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 1000mm×20m×25um Q51-25um	11,400	11,800	1950	1950								
3-2162-02	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 1000mm×20m×38um Q51-38um	17,300	17,900	1950	1950								
3-2162-03	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 1000mm×20m×50um Q51-50um	22,200	22,900	1950	1950								
3-2162-04	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 1000mm×20m×75um Q51-75um	34,500	35,600	1950	1950								
3-2162-05	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 1000mm×20m×100um Q51-100um	44,300	45,700	1950	1950								
3-2162-06	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 1000mm×20m×125um Q51-125um	56,700	58,400	1950	1950								
3-2162-07	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 910mm×20m×188um Q51-188um	85,400	88,000	1950	1950								
3-2162-08	ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) 700mm×20m×250um Q51-250um	114,000	118,000	1950	1950								
3-280-11	ブルーライトカットガラス 5X7.03.00.04	3,100	3,200	2227	2227								
3-282-11	保護コーティング 620J.02.10.00	2,700	2,790	2227	2227								
3-288-02	顕微鏡スライドボックス 青 82024-608	1,440	1,480	1452	1452								
3-295-06	ディスプレイチューブ(直口) 250本×4箱入 47729-578	24,800	31,300	1762	1762								
3-303-51	クリアシールド 交換用シールド 1個入	1,700	1,750	2233	2233								
3-303-61	クリアシールド 本体	4,100	4,250	2233	2233								
3-5112-01	紫外可視分光光度計本体 UV1280	1,010,000	1,091,000	1321	1321								
3-5231-01	イムンプレート マキシゾープ ピンチバー 1箱(60枚入) 442404	30,420	31,340	1130	1130								
3-5231-03	イムンプレート ポリゾープ ピンチバー 1箱(60枚入) 475094	30,420	31,340	1130	1130								
3-5231-04	イムンプレート メディゾープ ハイフランジ 1箱(60枚入) 467320	30,420	31,340	1130	1130								
3-5231-05	イムンプレート マルチゾープ ハイフランジ 1箱(60枚入) 467340	30,420	31,340	1130	1130								
3-600-04	マウスイグルー用回転盤 青 K3251	3,500	3,600	1400	1400								
3-6019-01	ラボノート 方眼 100ページ HS8610A	4,800	5,070	2078	2078								
3-6019-02	ラボノート 方眼 200ページ HS8610B	5,600	5,920	2078	2078								
3-6019-03	ラボノート 横罫 200ページ HS8610D	5,600	5,920	2078	2078								
3-6023-01	クワイアバイアル 2mL(減菌)5色アソート 50本/袋×10袋入 HS23202A	37,600	38,600	1114	1114								
3-6024-01	スクリーントップチューブ 2ml 500本 HS10060	19,000	20,100	1109	1109								
3-6025-01	4連タイマー ホワイトボード付 HS120385	5,200	5,870	2048	2048								
3-6028-01	バイオハザードディスプレイバック 2L 203×305mm 500枚入 HS10320	24,000	24,600	2164	2164								
3-6028-02	バイオハザードディスプレイバック 専用ラック HS10044H	6,200	6,350	2164	2164								
3-6029-01	一体成型試験管立て(72穴) 白 13φmm HS27511A	4,100	4,330	1786	1786								
3-6029-06	一体成型試験管立て(72穴) 白 16φmm HS27512A	4,700	4,960	1786	1786								
3-6029-09	一体成型試験管立て(72穴) 赤紫 16φmm HS27512D	4,300	4,540	1786	1786								
3-6029-11	一体成型試験管立て(40穴) 白 20φmm HS27513A	4,400	4,650	1786	1786								
3-6029-12	一体成型試験管立て(40穴) 白 25φmm HS27514A	5,300	5,600	1786	1786								
3-6029-13	一体成型試験管立て(24穴) 白 30φmm HS27515A	5,300	5,600	1786	1786								
3-6197-01	フリーザーボックス(5mL用) 133×133×64mm 25本収納 4箱入 F18852-0017	13,700	14,000	1143	1143								
3-6322-02	PTFEジョイントスリーブ 29/42 1箱(10個入) 89026-490	9,900	11,200	1686	1686								
3-6383-12	経量保護メガネ 513020000	1,150	1,170	2221	2221								
3-6384-11	フェイスプロテクションシールド 6X3F0100	1,800	1,850	2227	2227								
3-6384-21	フェイスプロテクションゴーグル 6X300000	3,700	3,850	2227	2227								
3-6484-02	CELLLine(TM)細胞培養フラスコ 浮遊タイプ WCL1000-1	58,200	62,300	1071	1071								
3-6865-01	ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) 2300mL 2000083981	1,900	1,970	1530	1530								
3-6911-03	カラフルチューブクラップ ストップイット 0.5~1.5φmm プラマー 8619-0155	1,200	1,270	1912	1912								
3-7079-01	トールメジャーカップ 250mL 440941	620	710	1720	1720								
3-7079-08	トールメジャーカップ 5000mL 445941	4,500	5,100	1720	1720								
3-7104-07	メスフラスコ ClassA 100mL 径14/23 216782508	2,000	2,050	1728	1728								
3-7114-05	結晶皿 150mL Z13114102	2,200	2,250	1711	1711								
3-7114-09	結晶皿 200mL Z13115904	12,700	13,000	1711	1711								
3-7575-04	ヘルマ石炭セル スタンダード 100-10-40	21,800	22,200	1329	1329								
3-805-11	遠心管(フリップキャップ) 7線減菌済 15mL 25本×20袋入 75845-208	26,800	29,000	1773	1773								
3-8175-03	自動ビュレット(飛散防止加工) 50mL 9695-3050	20,900	21,500	1203	1203								
3-8187-01	ディスプレイチューブ サンプラー 100mL 20本入 5393-5521	41,300	42,500	1839	1839				101				
3-8246-11	導電スクリーンジョイント D 840-74	6,300	6,380	1593	1593								
3-8265-02	PP製メスフラスコ 50mL PPM5-50 014.03.050	1,240	1,260	1732	1732								
3-8438-05	ガラスビーズ(ソーダガラス) φ6mm 1セット(2袋入) N6326450010602	4,200	4,400	313	313								
3-8571-01	キューブラック HS29050A	10,000	10,300	1788	1788								
3-8572-01	PEフローター 50mL用(緑) HS2165A	3,900	4,120	1141	1141								
3-8572-02	PEフローター 15mL用(青) HS2165B	3,900	4,120	1141	1141							561	
3-8572-03	PEフローター 1.5~2.0mL用(黄) HS2165C	3,900	4,120	1141	1141								
3-8572-04	フローター 0.2, 0.5, 1.5~2.0 HS2166	3,900	4,120	1141	1141							561	
3-8575-01	ワイヤー卓上乾燥ラック HS23243A	29,000	30,000	2146	2146								561
3-8579-01	アイスパケツ 角型(エメラルド) HS28721G	16,000	16,900	1418	1418								
3-8579-03	アイスパケツ 角型(青) HS28724B	23,000	24,300	1418	1418								
3-8583-01	マグネットビペットラック 3個入 HS20615M	20,000	20,500	1001	1001								
3-8584-01	ビペットスタンド 青・緑 HS120480	19,800	20,300	1169	1169								
3-8584-03	ビペットスタンド カラフル HS120499	19,800	20,300	1169	1169								
3-8585-01	デジタルオービタルシェーカー HS120460	195,000	200,000	265	265								
3-8669-01	蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN S 1箱(50枚入) N260882	5,600	6,170	2257	2257				172		13		
3-8669-02	蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN M 1箱(50枚入) N260883	5,600	6,170	2257	2257				172		13		
3-8686-01	コールドトラップセット	34,000	35,300	46	46								
3-8690-01	ビペットリザーバー 25mL 100個入 P8025	9,500	10,300	1191	1191								
3-8690-02	ビペットリザーバー 25mL 100個入(個包装) P8025-1S	20,900	22,500	1191	1191								
3-8690-03	ビペットリザーバー 25mL 200個入 P8025-5S	28,100	30,300	1191	1191								
3-8690-04	ビペットリザーバー 50mL 100個入 P8050	10,400	11,200	1191	1191								
3-8690-05	ビペットリザーバー 50mL 100個入(個包装) P8050-1S	23,300	25,100	1191	1191								
3-8690-06	ビペットリザーバー 50mL 200個入 P8050-5S	28,100	30,300	1191	1191								
3-8690-07	ビペットリザーバー 分割タイプ 50mL 100個入 P8051	10,400	11,200	1191	1191								
3-8691-03	セルストレーナー(高速タイプ) SureStrain 50個入 C4100	20,000	21,600	1083	1083								
3-8691-26	遠心管 コニカル型 25mL 減菌済み 1ケース(25本×8ラック) C2625-R	29,900	32,200	1781	1781								
3-8692-01	マクロチューブ 5mL MacroTubes(TM) 減菌済み 20個×10袋入 C2520</												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用録 合 績 2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 力 タ ロ グ 頁
3-9553-06	プラグバルブ Rc1/2 VUP-120D	22,800	25,200	1908	1908								
3-962-01	ジャンプワイヤキット 単線タイプセット SKS-100	810	1,210	2623	2623								
3-962-02	ジャンプワイヤキット 単線タイプセット SKS-140	1,360	2,310	2623	2623								
3-962-03	ジャンプワイヤキット より線タイプセット SKS-290	4,840	8,220	2623	2623								
3-962-04	ジャンプワイヤキット 単線タイプセット SKS-350	4,260	6,390	2623	2623								
3-962-05	ジャンプワイヤキット 単線・より線タイプセット SKS-390	6,490	11,030	2623	2623								
3-964-01	実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6	77,400	92,870	2069	2069								
3-9681-11	オンパックス 長期保存カイロ 貼らないタイプ 1ケース(10枚×24パック入)	14,350	15,900	2367	2367								
3-9785-01	廃液回収容器 JUSTRITE(R) 7.5L 14762Z	72,800	74,300	891	891								
3-9975-01	イヤーマフ(スピーカー内蔵) ASEP171	6,950	7,220							19			
4-1277-01	スプリングレス型キャップレスボールペン(ノック式) 標準型 黒 RG-RSC-BK	440	520										
4-1277-02	スプリングレス型キャップレスボールペン(ノック式) 標準型 赤 RG-RSC-RD	440	520							130			
4-1277-03	スプリングレス型キャップレスボールペン(ノック式) 標準型 青 RG-RSC-BL	440	520							130			
4-1278-01	スプリングレス型キャップレスボールペン(ノック式) ランヤード型 黒 RG-RSL-BK	440	520							130			
4-1278-02	スプリングレス型キャップレスボールペン(ノック式) ランヤード型 赤 RG-RSL-RD	440	520							130			
4-1278-03	スプリングレス型キャップレスボールペン(ノック式) ランヤード型 青 RG-RSL-BL	440	520							130			
4-148-01	万能アクリル乾燥箱 1組(組立式)	68,800	75,700	2144	2144								
4-1614-07	フィルタシステム(PES) 1000mL 12個入 10040-440	47,300	53,300	1248	1248								
4-1615-04	フィルタシステム(PVDF) 250mL 12個入 76010-388	27,200	30,700	1248	1248								
4-1669-03	使用済み確認手袋 PowerForm M 50枚入 N189473	3,200	3,520	2245	2245								
4-1669-04	使用済み確認手袋 PowerForm L 50枚入 N189474	3,200	3,520	2245	2245								
4-1670-01	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 S 100枚入 N200362	3,100	3,410	2245	2245								
4-1670-02	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 M 100枚入 N200363	3,100	3,410	2245	2245								
4-1670-03	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 L 100枚入 N200364	3,100	3,410	2245	2245								
4-1810-01	スポーツ瓶(PE製) 50mL 388	550	570	1621	1621							487	
4-1819-01	液体シンチレーションバイアル 20mL 1000本入 933	32,200	32,900	1612	1612								
4-1819-02	液体シンチレーションバイアル 4mL 2000本入 934	27,400	28,000	1612	1612								
4-1825-01	ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000-0610	27,000	28,300	2081	2081								
4-1825-02	ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000-0914	51,800	56,700	2081	2081								
4-1825-03	ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000-1062	53,800	58,900	2081	2081								
4-1844-01	4チャンネルタイマー HS24670	4,900	5,530	2048	2048								
4-1864-01	ウェスタンブロットボックス 7.3×5.1×3.2mm 5個入 B1200-5	6,500	6,990	1298	1298								
4-1864-02	ウェスタンブロットボックス 8.9×6.5×2.5mm 5個入 B1200-7	8,600	9,250	1298	1298								
4-1865-01	ヒンジ開閉フリーザーボックス(9×9) アソート 5個入 R2781-A	4,100	4,410	1142	1142								
4-1865-02	ヒンジ開閉フリーザーボックス(9×9) 青 5個入 R2781-B	4,100	4,410	1142	1142								
4-1865-03	ヒンジ開閉フリーザーボックス(9×9) 緑 5個入 R2781-G	4,100	4,410	1142	1142								
4-1865-04	ヒンジ開閉フリーザーボックス(9×9) オレンジ 5個入 R2781-O	4,100	4,410	1142	1142								
4-1865-05	ヒンジ開閉フリーザーボックス(9×9) 紫 5個入 R2781-P	4,100	4,410	1142	1142								
4-1866-01	ヒンジ開閉フリーザーボックス(10×10) アソート 5個入 R2700-A	4,100	4,410	1142	1142								
4-1866-02	ヒンジ開閉フリーザーボックス(10×10) 青 5個入 R2700-B	4,100	4,410	1142	1142								
4-1866-03	ヒンジ開閉フリーザーボックス(10×10) 緑 5個入 R2700-G	4,100	4,410	1142	1142								
4-1866-04	ヒンジ開閉フリーザーボックス(10×10) オレンジ 5個入 R2700-O	4,100	4,410	1142	1142								
4-1866-05	ヒンジ開閉フリーザーボックス(10×10) 紫 5個入 R2700-P	4,100	4,410	1142	1142								
4-1866-06	ヒンジ開閉フリーザーボックス(10×10) 赤 5個入 R2700-R	4,100	4,410	1142	1142								
4-1869-01	セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes ストレイナーキャップ・チューブ 滅菌 500個入 T9005	87,000	93,600	1083	1083								
4-1869-02	Flow Tubes ストレイナーキャップ 滅菌 500個入 T9009	44,700	48,100	1083	1083								
4-1869-03	Flow Tubes スタンダードキャップ・チューブ 滅菌 500個入 T9010	22,400	24,100	1083	1083								
4-1869-04	Flow Tubes チューブ 滅菌 1000個入 T9014	27,700	29,800	1083	1083								
4-1869-06	Flow Tubes チューブ 未滅菌 4000個入 T9020	48,500	52,200	1083	1083								
4-1878-01	リーゼントリザーバー(未滅菌) 50mL 100個入 120645	7,900	8,100	1192	1192								
4-1878-02	リーゼントリザーバー(滅菌) 50mL 100個入、梱包装 120644	21,000	21,600	1192	1192								
4-1878-03	リーゼントリザーバー(未滅菌) 100mL 100個入 120649	9,200	9,440	1192	1192								
4-1878-04	リーゼントリザーバー(滅菌) 100mL 100個入、梱包装 120648	26,000	26,700	1192	1192								
4-200-01	小型ユニバーサル基板 ICB-86	160	210	2623	2623								
4-200-02	小型ユニバーサル基板 ICB-86G	230	290	2623	2623								
4-200-04	小型ユニバーサル基板 ICB-88G	230	290	2623	2623								
4-200-05	小型ユニバーサル基板 ICB-88GH	560	700	2623	2623								
4-200-06	小型ユニバーサル基板 ICB-288	140	170	2623	2623								
4-200-07	小型ユニバーサル基板 ICB-288G	200	250	2623	2623								
4-200-10	小型ユニバーサル基板 ICB-288V	140	170	2623	2623								
4-200-12	小型ユニバーサル基板 ICB-90	260	320	2623	2623								
4-200-13	小型ユニバーサル基板 ICB-90GH	700	880	2623	2623								
4-200-15	小型ユニバーサル基板 ICB-93S	430	540	2623	2623								
4-200-16	小型ユニバーサル基板 ICB-93SG	490	610	2623	2623								
4-200-17	小型ユニバーサル基板 ICB-93S-2	430	540	2623	2623								
4-200-18	小型ユニバーサル基板 ICB-293	260	330	2623	2623								
4-200-19	小型ユニバーサル基板 ICB-293G	390	490	2623	2623								
4-2021-01	上棚ユニット(LED照明付) 907×262×1208mm ATH900	66,300	73,700	825	825			163					
4-2021-02	上棚ユニット(LED照明付) 1207×262×1208mm ATH1200	76,600	85,200	825	825							163	
4-2021-03	上棚ユニット(LED照明付) 1507×262×1208mm ATH1500	91,400	102,000	825	825							163	
4-2021-04	上棚ユニット(LED照明付) 1807×262×1208mm ATH1800	103,000	115,000	825	825							163	
4-2021-11	上棚ユニット(LED照明付) ホワイトボード(540×300mm) WB540	13,400	15,300	825	825							163	
4-2033-11	実験用直流電源(完成品) DK-950	22,800	25,080	2068	2068								
4-2033-01	マルチカート スリム 本体 RMC-601S	98,000	153,000	835	835								
4-2033-11	マルチカート スリム用モニターアーム RMC-OP01MA	11,100	15,600	835	835								
4-2033-12	マルチカート スリム用モニターランプ RMC-OP02MA	11,100	15,600	835	835								
4-2033-13	マルチカート スリム用薄型スライドテーブル RMC-SL600	9,500	13,300	835	835								
4-2033-14	マルチカート スリム用ステール積板ユニット RMC-OP01TU	9,500	13,300	835	835								
4-2033-15	マルチカート スリム用ドレーン(大)ユニット RMC-OP02TU	12,600	17,700	835	835								
4-2033-16	マルチカート スリム用床トレイ RMC-OP03T	5,300	7,420	835	835								
4-204-01	ハンドカッター(基板用) PC-210	49,300	73,950	2623	2623								
4-204-02	ハンドカッター(基板用) PC-310	92,100	138,150	2623	2623								
4-204-11	ハンドカッター(基板用) PC-210用替刃	35,000	43,750	2623	2623								
4-204-12	ハンドカッター(基板用) PC-310用替刃	56,400	70,500	2623	2623								
4-2062-07	PTFEジョイントスリーブ NS 34/35 H 933-07	5,100	5,140	1686	1686								
4-2062-08	PTFEジョイントスリーブ NS 45/40 H 933-09	6,700	6,740	1686	1686								
4-2066-06	目盛付分液ロード(丸型) 2000mL Q4006173	25,700	26,200	1699	1699								
4-2094-01	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 白 160×50×φ7mm ABS-S1PW	350	440	2120	2120								
4-2094-02	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 白 190×50×φ12mm ABS-S2PW	350	440	2120	2120								
4-2094-03	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 白 210×65×φ18mm ABS-S3PW	370	450	2120	2120								
4-2094-04	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 白 220×70×φ22mm ABS-S10PW	390	480	2120	2120								
4-2094-05	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 白 315×85×φ27mm ABS-S20PW	420	510	2120	2120								
4-2094-06	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 青 160×50×φ7mm ABS-S1PB	350	460	2120	2120								
4-2094-07	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 青 190×50×φ12mm ABS-S2PB	350	460	2120	2120								
4-2094-08	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 青 210×65×φ18mm ABS-S3PB	370	450	2120	2120								
4-2094-09	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 青 220×70×φ22mm ABS-S10PB	390	480	2120	2120								
4-2094-10	注射器洗浄ブラシ(PBT毛) 青 315×85×φ27mm ABS-S20PB	420	510	2120	2120								
4-2095-01	ビベット洗浄ブラシ(PBT毛) 白 500×60×φ20mm ABS-S1PW	460	570	2120	2120								
4-2095-02	ビベット洗浄ブラシ(PBT毛) 青 500×60×φ20mm ABS-S1PB	460	570	2120	2120								
4-2096-01	細管洗浄ブラシ(PBT毛) 白 470×60×φ20mm ABS-S1PW	470	570	2120	2120								
4-2096-02	細管洗浄ブラシ(PBT毛) 青 470×60×φ20mm ABS-S1PB	470	570	2120	2120								
4-2097-01	瓶洗浄ブラシ(PBT毛) 白 290×50×φ50mm ABP-S1PW	500	610	2120	2120								
4-2097-02	瓶洗浄ブラシ(PBT毛) 白 345×60×φ55mm ABP-S2PW	600	730	2120	2120								
4-2097-03	瓶洗浄ブラシ(PBT毛) 白 475×80×φ75mm ABP-S4PW	800	960	2120	2120								
4-2097-04	瓶洗浄ブラシ(PBT毛) 青 290×50×φ50mm ABP-S1PB	500	610	2120	2120								
4-2097-05	瓶洗浄ブラシ(PBT毛) 青 345×60×φ55mm ABP-S2PB	600	730	2120	2120								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実需対策 カタログ 頁
4-2100-13	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ20mm レッド ABS-P-20R	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2101-01	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ30mm ホワイト ABS-P-30W	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2101-04	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ30mm イエロー ABS-P-30Y	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2101-05	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ30mm グリーン ABS-P-30G	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2101-12	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ30mm ブルー ABS-P-30B	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2101-13	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ30mm レッド ABS-P-30R	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2102-01	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ40mm ホワイト ABS-P-40W	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2102-04	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ40mm イエロー ABS-P-40Y	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2102-05	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ40mm グリーン ABS-P-40G	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2102-12	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ40mm ブルー ABS-P-40B	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2102-13	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ40mm レッド ABS-P-40R	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2103-01	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ50mm ホワイト ABS-P-50W	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2103-04	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ50mm イエロー ABS-P-50Y	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2103-05	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ50mm グリーン ABS-P-50G	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2103-12	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ50mm ブルー ABS-P-50B	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2103-13	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ50mm レッド ABS-P-50R	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2104-01	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ60mm ホワイト ABS-P-60W	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2104-04	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ60mm イエロー ABS-P-60Y	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2104-05	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ60mm グリーン ABS-P-60G	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2104-12	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ60mm ブルー ABS-P-60B	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2104-13	ハイブリクリーナー(PBT毛) 500×135×φ60mm レッド ABS-P-60R	1,400	1,680	2121	2121					35			
4-2105-01	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ10mm ホワイト ABS-PH-10W	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2105-02	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ10mm ブルー ABS-PH-10B	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2105-03	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ10mm レッド ABS-PH-10R	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2105-04	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ10mm イエロー ABS-PH-10Y	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2105-05	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ10mm グリーン ABS-PH-10G	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2106-01	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ20mm ホワイト ABS-PH-20W	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2106-02	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ20mm ブルー ABS-PH-20B	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2106-03	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ20mm レッド ABS-PH-20R	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2106-04	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ20mm イエロー ABS-PH-20Y	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2106-05	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ20mm グリーン ABS-PH-20G	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2107-01	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ30mm ホワイト ABS-PH-30W	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2107-02	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ30mm ブルー ABS-PH-30B	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2107-03	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ30mm レッド ABS-PH-30R	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2107-04	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ30mm イエロー ABS-PH-30Y	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2107-05	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ30mm グリーン ABS-PH-30G	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2108-01	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ40mm ホワイト ABS-PH-40W	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2108-02	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ40mm ブルー ABS-PH-40B	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2108-03	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ40mm レッド ABS-PH-40R	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2108-04	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ40mm イエロー ABS-PH-40Y	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2108-05	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ40mm グリーン ABS-PH-40G	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2109-01	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ50mm ホワイト ABS-PH-50W	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2109-02	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ50mm ブルー ABS-PH-50B	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2109-03	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ50mm レッド ABS-PH-50R	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2109-04	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ50mm イエロー ABS-PH-50Y	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2110-01	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ60mm ホワイト ABS-PH-60W	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2110-02	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ60mm ブルー ABS-PH-60B	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2110-03	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ60mm レッド ABS-PH-60R	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2110-04	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ60mm イエロー ABS-PH-60Y	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2110-05	ハイブリクリーナーホ付(PBT毛) 500×135×φ60mm グリーン ABS-PH-60G	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2111-01	J型ブラシ(PBT毛) 白 ABS-NJW	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2111-02	J型ブラシ(PBT毛) 青 ABS-NJB	1,500	1,800	2121	2121					35			
4-2385-01	グッドボーイ(滅菌済み) 透明 100mL 200本入	34,400	36,200	1505	1505								
4-2385-02	グッドボーイ(滅菌済み) 透明 250mL 200本入	39,200	41,200	1505	1505								
4-2385-03	グッドボーイ(滅菌済み) 透明 500mL 100本入	29,400	30,900	1505	1505								
4-2385-04	グッドボーイ(滅菌済み) 透明 1L 50本入	23,500	24,700	1505	1505								
4-2385-05	グッドボーイ(滅菌済み) 透明 2L 36本入	32,300	34,000	1505	1505								
4-2386-01	グッドボーイ(滅菌済み) 褐色 100mL 200本入	38,400	40,400	1505	1505								
4-2386-02	グッドボーイ(滅菌済み) 褐色 250mL 200本入	44,000	46,200	1505	1505								
4-2386-03	グッドボーイ(滅菌済み) 褐色 500mL 100本入	32,400	34,100	1505	1505								
4-2386-04	グッドボーイ(滅菌済み) 褐色 1L 50本入	25,500	26,800	1505	1505								
4-2386-05	グッドボーイ(滅菌済み) 褐色 2L 36本入	34,700	36,500	1505	1505								
4-2447-01	メスシリンダー(大型) 50mL 42028	1,700	1,750	1734	1734								
4-2447-05	メスシリンダー(大型) 1000mL 42062	9,900	10,200	1734	1734								
4-2512-01	ネオフレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450 M	2,000	1,600	2258	2258				13				
4-2512-02	ネオフレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450 L	2,000	1,600	2258	2258				13				
4-2514-01	ウルトラロング耐薬二トリル手袋 ULTRANITRIL 480 M	1,030	1,050	2254	2254				12				
4-2514-02	ウルトラロング耐薬二トリル手袋 ULTRANITRIL 480 L	1,030	1,050	2254	2254				12				
4-2526-01	厚手プチル手袋 BUTOFLEX 650 M	18,000	18,400	2257	2257				12				
4-2526-02	厚手プチル手袋 BUTOFLEX 650 L	18,000	18,400	2257	2257				12				
4-2785-03	ミニローテ(ステンレス) φ10~φ31mm 8858	1,200	1,220	1793	1793								
4-2795-01	分析天秤(APシリーズ) 282g AP225W	886,000	931,000	420	420							177	
4-2904-01	30ml クリーン処理済広口ガラス瓶 GLC-01581	52,600	55,200	1590	1590					99			
4-2904-03	120ml クリーン処理済広口ガラス瓶 GLC-01628	38,000	39,900	1590	1590					99			
4-2904-04	240ml クリーン処理済広口ガラス瓶 GLC-01664	33,200	34,800	1590	1590					99			
4-2904-05	480ml クリーン処理済広口ガラス瓶 GLC-01685	29,500	31,000	1590	1590					99			
4-2905-01	30ml バキューム処理済広口ガラス瓶 GLC-01588	36,900	37,900	1590	1590					99			
4-2905-02	60ml バキューム処理済広口ガラス瓶 GLC-01613	24,600	26,000	1590	1590					99			
4-2905-05	480ml バキューム処理済広口ガラス瓶 GLC-01694	32,100	33,400	1590	1590					99			
4-2905-06	960ml バキューム処理済広口ガラス瓶 GLC-01723	36,900	38,500	1590	1590					99			
4-3024-01	クワイオバイアル(凍結保存用チューブ) 1.2mL 1箱(25本×20袋入) 5000-0012	46,700	47,640	1115	1115								
4-3024-02	クワイオバイアル(凍結保存用チューブ) 2mL 1箱(25本×20袋入) 5000-0020	46,700	47,640	1115	1115								
4-3024-03	クワイオバイアル(凍結保存用チューブ) 5mL 1箱(10本×25袋入) 5000-0050	29,900	30,500	1115	1115								
4-3024-04	クワイオバイアル専用ホルダー 5030-0510	7,280	7,660	1115	1115								
4-3024-05	クワイオバイアル(凍結保存用チューブ) 15mL 1箱(5本×15袋入) 5005-0015	23,100	23,580	1115	1115								
4-3039-02	薬品識別安全洗浄瓶 エチルアルコール用 2425-0502	1,890	1,990	1575	1575								
4-3039-03	薬品識別安全洗浄瓶 メタノール用 2425-0503	1,890	1,990	1575	1575								
4-3039-04	薬品識別安全洗浄瓶 イソプロピルアルコール用 2425-0504	1,890	1,990	1575	1575								
4-3039-05	薬品識別安全洗浄瓶 蒸留水用 2425-0505	1,890	1,990	1575	1575								
4-3039-06	薬品識別安全洗浄瓶 アセトン用 2425-0501	1,890	1,990	1575	1575								
4-3061-03	ガラス試験管 φ18×150mm 1箱(500本入) 73500-18150	18,800	18,900	1761	1761								
4-3070-01	スタンダードチップ(200μL肉薄タイプ・QSP) ヒンジロック替替 1箱(96本×5ラック入) HRI-TW110-Q	2,500	2,540	1188	1188								
4-3494-01	15&50mL チューブボックス 5個入 HS23271A	13,400	13,900	1146	1146								
4-3496-02	ビペットコントローラ 交換用フィルター 5個入 HS5000RFFIL	6,300	6,460	1208	1208								
4-3699-01	除塵台 210601	64,100	69,500	820	820								
4-3748-03	クワンム用耐薬品手袋 L トリコック518	8,100	8,750	2262	2262					10			
4-3749-01	クワンム用耐薬品手袋 S トリコック517	7,700	8,300	2262	2262					10			
4-3749-02	クワンム用耐薬品手袋 M トリコック517	7,700	8,300	2262	2262					10			
4-3749-03	クワンム用耐薬品												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策 カタログ 頁
4-4318-03	成形マレリ付きかうス瓶 239217	1,420	1,490	1590	1590								
4-4318-04	成形マレリ付きかうス瓶 239218	1,960	2,060	1590	1590								
4-4318-05	成形マレリ付きかうス瓶 239221	1,090	1,150	1590	1590								
4-4335-01	2本シヨウキヤフ付ラウトチューブ T8730	33,200	35,700	1769	1769								
4-4335-02	2本シヨウキヤフ付ラウトチューブ T8732	38,400	41,300	1769	1769								
4-4335-04	2本シヨウキヤフ付ラウトチューブ T8750 1000本入	26,600	28,600	1769	1769								
4-4336-01	2本シヨウキヤフ付ラウトチューブ T8830	49,400	53,200	1769	1769								
4-4336-04	2本シヨウキヤフ付ラウトチューブ T88501000本入	51,600	55,500	1769	1769								
4-4337-06	ねじロマロクチューブ C3220-SGL	57,000	61,300	1108	1108								
4-4351-04	PETG広口角型容器500ml 2000074374	410	420	1557	1557								
4-4351-14	PETG広口角型容器500用キャップ 2000070753	140	100	1557	1557								
4-4397-15	CHEM-QUANT試験紙 塩化ベンゼン 0.1000mg/L CL.09.0314.0100	4,400	4,950	1345	1345							504	
4-4437-01	石炭まつば 1068	9,600	10,100	1861	1861								
4-4439-03	ステンレスアブ 5320-0300	3,100	3,170	1834	1834								
4-4443-01	DN60規格用オーリング 292253409	2,400	2,450	1683	1683								
4-4446-01	セパラルス 円筒形丸底 243902408	11,000	11,300	1683	1683								
4-4449-04	ワニスネックス用スレーテラック CF-12-2	15,700	16,500	1146	1146								
4-4528-01	メタルディテクトボールペン 104-102-C11-PA01	4,950	5,130	2081	2081								
4-4528-02	メタルディテクトボールペン 104-112-C11-PA01	9,450	11,300	2081	2081								
4-4528-03	メタルディテクトボールペン 104-122-C11-PA01	6,290	6,790	2081	2081								
4-4528-04	メタルディテクトボールペン 104-132-C11-PA01	6,290	6,790	2081	2081								
4-4528-05	メタルディテクトボールペン 105-C101-102-PA01	3,130	3,400	2081	2081								
4-4528-11	メタルディテクトボールペン 100-152	2,800	3,110	2081	2081								
4-4528-13	メタルディテクトボールペン 100-112	7,330	8,850	2081	2081								
4-4528-14	メタルディテクトボールペン 100-172	4,200	4,400	2081	2081								
4-4528-32	メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 Gel 10本入 100-122	4,200	4,400	2081	2081								
4-4540-01	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ 20mL	12,100	13,900	1544	1544				95				
4-4540-02	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ 100mL	15,300	18,300	1544	1544				95				
4-4540-03	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ 250mL	23,900	28,700	1544	1544				95				
4-4540-04	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ 500mL	35,100	42,100	1544	1544				95				
4-4540-05	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ 1000mL	47,900	55,000	1544	1544				95				
4-4800-02	マイクロチューブ 目盛り(印刷)滅菌済 自立 1.5mL 500本入 T335-4SPR	30,000	30,800	1108	1108								
4-4820-01	疲労軽減マット(ダイヤモンソフトred)419S0023BL	8,300	8,640	2083	2083								
4-4821-01	疲労軽減マット(エアラ)410S0323BY	5,900	6,140	2083	2083								
4-4821-02	疲労軽減マット(エアラ)410S0323BL	5,900	6,140	2083	2083								
4-4998-02	ヒテラフラスコ・セルスター 356882	117,600	123,000	1094	1094								
4-4998-03	ヒテラフラスコ・セルスター 356884	127,000	133,000	1094	1094								
4-5035-01	広口ねじ口瓶:GL80 14393-0250	3,400	3,640	1589	1589								
4-5035-02	広口ねじ口瓶:GL80 14393-0500	3,610	3,870	1589	1589								
4-5035-03	広口ねじ口瓶:GL80 14393-1000	4,350	4,660	1589	1589								
4-5035-04	広口ねじ口瓶:GL80 14393-2000	9,330	9,990	1589	1589								
4-5035-06	広口ねじ口瓶:GL80 14393-10L	70,900	75,900	1589	1589								
4-5035-11	広口ねじ口瓶:GL80 14393-0010	770	830	1589	1589								
4-5051-01	耐薬耐荷重作業台 追加引出し 1段UDA-001W	19,900	22,200	825	825			163					
4-5051-02	耐薬耐荷重作業台 追加引出し 2段UDA-002W	29,800	33,300	825	825			163					
4-5051-11	耐薬耐荷重作業台 キヤベネットUDA-111W	87,800	98,000	825	825			163					
4-5051-12	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W900用HLA-900W	8,300	9,280	825	825			163					
4-5051-13	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W1200用HLA-1200W	8,870	9,890	825	825			163					
4-5051-14	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W1500用HLA-1500W	9,770	11,000	825	825			163					
4-5051-15	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W1800用HLA-1800W	10,800	12,200	825	825			163					
4-5052-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975DCL	197,000	224,000	825	825			163					
4-5052-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275DCL	209,000	238,000	825	825			163					
4-5052-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575DCL	224,000	255,000	825	825			163					
4-5052-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875DCL	266,000	303,000	825	825			163					
4-5053-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975CL	178,000	203,000	825	825			163					
4-5053-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275CL	190,000	217,000	825	825			163					
4-5053-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575CL	206,000	235,000	825	825			163					
4-5053-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875CL	246,000	280,000	825	825			163					
4-5054-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975DL	159,000	181,000	825	825			163					
4-5054-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275DL	172,000	196,000	825	825			163					
4-5054-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575DL	186,000	212,000	825	825			163					
4-5054-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875DL	228,000	259,000	825	825			163					
4-5055-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975L	141,000	161,000	825	825			163					
4-5055-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275L	153,000	174,000	825	825			163					
4-5055-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575L	168,000	192,000	825	825			163					
4-5055-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875L	209,000	238,000	825	825			163					
4-5056-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975DC	189,000	215,000	824	824			162					
4-5056-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275DC	201,000	229,000	824	824			162					
4-5056-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575DC	216,000	246,000	824	824			162					
4-5056-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875DC	256,000	291,000	824	824			162					
4-5057-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975C	171,000	195,000	824	824			162					
4-5057-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275C	183,000	209,000	824	824			162					
4-5057-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575C	197,000	225,000	824	824			162					
4-5057-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875C	237,000	270,000	824	824			162					
4-5058-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975D	152,000	173,000	824	824			162					
4-5058-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275D	164,000	187,000	824	824			162					
4-5058-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575D	178,000	203,000	824	824			162					
4-5058-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875D	217,000	247,000	824	824			162					
4-5059-01	耐薬耐荷重作業台 AWT-0975	133,000	152,000	824	824			162					
4-5059-02	耐薬耐荷重作業台 AWT-1275	145,000	166,000	824	824			162					
4-5059-03	耐薬耐荷重作業台 AWT-1575	158,000	180,000	824	824			162					
4-5059-04	耐薬耐荷重作業台 AWT-1875	199,000	227,000	824	824			162					
4-5142-01	保護用ネ 546.03.45.00	1,800	1,850	2220	2220								
4-5144-01	防護保護用ネ 516.02.00.00	1,000	1,050	2221	2221								
4-5254-01	導電性ベン CW2200STP	13,800	14,300	2623	2623								
4-5254-02	導電性ベン CW2200MTP	13,800	14,300	2623	2623								
4-5394-01	透湿防水耐薬手袋 No. 282 3L/OG	1,800	1,920	2268	2268								
4-5419-11	ISOTON 2(アイソトン) 電解液 20L 8546719	9,700	10,000	2411	2411								
4-5593-01	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90L 左シンク/ホワイト	53,000	55,000					392					
4-5593-02	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90L-G 左シンク/バスチルグリーン	53,000	55,000					392					
4-5593-03	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90L-N 左シンク/ナチュラルウッド	53,000	55,000					392					
4-5593-04	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90L-D 左シンク/ダークウッド	53,000	55,000					392					
4-5594-01	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90R 右シンク/ホワイト	53,000	55,000					392					
4-5594-02	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90R-G 右シンク/バスチルグリーン	53,000	55,000					392					
4-5594-03	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90R-N 右シンク/ナチュラルウッド	53,000	55,000					392					
4-5594-04	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-90R-D 右シンク/ダークウッド	53,000	55,000					392					
4-5595-01	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120L 左シンク/ホワイト	62,000	65,000					392					
4-5595-02	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120L-G 左シンク/バスチルグリーン	62,000	65,000					392					
4-5595-03	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120L-N 左シンク/ナチュラルウッド	62,000	65,000					392					
4-5595-04	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120L-D 左シンク/ダークウッド	62,000	65,000					392					
4-5596-01	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120R 右シンク/ホワイト	62,000	65,000					392					
4-5596-02	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120R-G 右シンク/バスチルグリーン	62,000	65,000					392					
4-5596-03	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120R-N 右シンク/ナチュラルウッド	62,000	65,000					392					
4-5596-04	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120R-D 右シンク/ダークウッド	62,000	65,000					392					
4-5597-01	流し台・コンフィIIシリーズ・CY2 CY2-120AL シンクユニット左/ホワイト	60,500	64,000					393					

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用継続 機種2025 頁	サンクアス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 カタログ 頁
4-5603-03	流し台・コンフィシリーズ・CY2 CY2-150AR-N シンクユニット右/ナチュラルウッド	70,500	74,000					393					
4-5603-04	流し台・コンフィシリーズ・CY2 CY2-150AR-D シンクユニット右/ダークウッド	70,500	74,000					393					
4-5645-01	多目的吊戸棚 TCM2-60D ホワイト	22,000	24,500					393					
4-5645-02	多目的吊戸棚 TCM2-60D-N ナチュラルウッド	22,000	24,500					393					
4-5660-01	多目的吊戸棚 TCM2-90D ホワイト	29,000	31,000					393					
4-5660-02	多目的吊戸棚 TCM2-90D-N ナチュラルウッド	29,000	31,000					393					
4-5673-01	流し台・コンフィシリーズ・CY2 CY2-60S ホワイト	38,500	40,000					392					
4-5673-02	流し台・コンフィシリーズ・CY2 CY2-60S-G パステルグリーン	38,500	40,000					392					
4-5673-03	流し台・コンフィシリーズ・CY2 CY2-60S-N ナチュラルウッド	38,500	40,000					392					
4-5673-04	流し台・コンフィシリーズ・CY2 CY2-60S-D ダークウッド	38,500	40,000					392					
4-6271-01	アイズバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブルー M16807-4101	27,000	28,300	1418	1418								
4-6271-02	アイズバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブラック M16807-4102	27,000	28,300	1418	1418								
4-6272-01	アイズバン Magic Touch 2(TM) 容量 1L ブルー M16807-1101	17,000	17,800	1418	1418								
4-6273-01	アイズバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブルー M16807-4001	26,000	27,300	1418	1418								
4-6291-01	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約42g OWL-CBA4LA5-BK	3,020	3,430	2619	2619								
4-6291-02	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約52g OWL-CBA4LA10-BK	3,200	3,630	2619	2619								
4-6291-03	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約67.4g OWL-CBA4LA15-BK	3,350	3,800	2619	2619								
4-6291-04	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約79.1g OWL-CBA4LA20-BK	3,580	4,060	2619	2619								
4-6291-06	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約42g OWL-CBA4LA5-WH	2,970	3,370	2619	2619								
4-6291-07	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約52g OWL-CBA4LA10-WH	3,200	3,630	2619	2619								
4-6291-08	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約67.4g OWL-CBA4LA15-WH	3,350	3,800	2619	2619								
4-6291-09	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約79.1g OWL-CBA4LA20-WH	3,580	4,060	2619	2619								
4-6291-10	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約120.4g OWL-CBA4LA30-WH	3,920	4,450	2619	2619								
4-6292-01	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約45g OWL-CBA4CA5-BK	1,780	2,020	2619	2619								
4-6292-02	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約55g OWL-CBA4CA10-BK	1,900	2,160	2619	2619								
4-6292-03	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約70g OWL-CBA4CA15-BK	2,060	2,340	2619	2619								
4-6292-04	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約82g OWL-CBA4CA20-BK	2,160	2,450	2619	2619								
4-6292-07	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約55g OWL-CBA4CA10-WH	1,900	2,160	2619	2619								
4-6292-08	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約70g OWL-CBA4CA15-WH	2,060	2,340	2619	2619								
4-6292-09	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約82g OWL-CBA4CA20-WH	2,160	2,450	2619	2619								
4-6292-10	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約122g OWL-CBA4CA30-WH	2,270	2,580	2619	2619								
4-6293-02	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ホワイト 約41.6g OWL-CBA4CC10-BK	2,270	2,580	2619	2619								
4-6293-03	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ホワイト 約51.8g OWL-CBA4CC15-BK	2,370	2,690	2619	2619								
4-6293-04	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ホワイト 約67.5g OWL-CBA4CC20-BK	2,620	2,980	2619	2619								
4-6293-06	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約41.6g OWL-CBA4CC5-WH	2,160	2,450	2619	2619								
4-6293-07	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約51.8g OWL-CBA4CC10-WH	2,270	2,580	2619	2619								
4-6293-08	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約67.5g OWL-CBA4CC15-WH	2,370	2,690	2619	2619								
4-6293-09	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約79.4g OWL-CBA4CC20-WH	2,620	2,980	2619	2619								
4-6293-10	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約120g OWL-CBA4CC30-WH	2,890	3,280	2619	2619								
4-6546-01	バイオハザードゴミ箱 卓上タイプ BenchBin 本体 A8401B	10,100	10,900	2166	2166								
4-6618-03	ビーカー KIMAX(R) 30mL Φ35×53mm 14000-30	920	1,070	1716	1716								
4-6618-04	ビーカー KIMAX(R) 50mL Φ42×53mm 14000-50	920	1,070	1716	1716								
4-6618-08	ビーカー KIMAX(R) 400mL Φ77×106mm 14000-400	1,100	1,280	1716	1716								
4-6618-12	ビーカー KIMAX(R) 2000mL Φ130×190mm 14000-2000	4,800	5,550	1716	1716								
4-6824-01	ネジロメedium瓶 GL45 100mL 14395-100	2,100	2,250	1584	1584								
4-6824-02	ネジロメedium瓶 GL45 250mL 14395-250	2,300	2,470	1584	1584								
4-6824-03	ネジロメedium瓶 GL45 500mL 14395-500	2,800	3,000	1584	1584								
4-6824-05	ネジロメedium瓶 GL45 2000mL 14395-2000	9,000	9,640	1584	1584								
4-6852-01	変色偏光メナネ 5X9.01.02.F0	6,100	6,250	2221	2221								
4-6710-01	タケノコネクターGL14-18 0 185 001	960	990	1594	1594								
4-6756-01	Samco Graduated 0.3mL (Pediatric) 500本 282	2,960	3,140	1756	1756								
4-6756-02	Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212	3,060	3,240	1756	1756								
4-6756-03	Samco Graduated 2mL (Blood Bank) 500本 274	2,450	2,600	1756	1756								
4-6756-04	Samco 6B/B-Pet (Blood Bank) 500本 336	3,270	3,460	1756	1756								
4-6756-05	Samco Extra Long 9 400本 262	3,570	3,780	1756	1756								
4-6756-06	Samco Graduated 1mL Large Bulb 500本 222	3,270	3,460	1756	1756								
4-6756-07	Samco Graduated 3mL Large Bulb 500本 225	3,570	3,780	1756	1756								
4-6756-08	Samco General Purpose Standard 500本 202	3,470	3,660	1756	1756								
4-6757-01	Samco Graduated 0.3mL (Pediatric) 500本 282-1S	8,780	9,280	1756	1756								
4-6757-02	Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212-1S	14,490	15,300	1756	1756								
4-6757-03	Samco Graduated 2mL (Blood Bank) 500本 274-1S	13,670	14,440	1756	1756								
4-6757-04	Samco 6B/B-Pet (Blood Bank) 500本 336-1S	13,160	13,900	1756	1756								
4-6757-05	Samco Extra Long 9 400本 262-1S	10,920	11,540	1756	1756								
4-6757-06	Samco Graduated 1mL Large Bulb 500本 222-1S	17,340	18,300	1756	1756								
4-6757-07	Samco Graduated 3mL Large Bulb 500本 225-1S	16,430	17,340	1756	1756								
4-6757-08	Samco General Purpose Standard 500本 202-1S	12,860	13,580	1756	1756								
4-6811-01	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MFFFA250N-d412	23,000	26,300					95					
4-6811-02	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MFFFA500N-d412	32,800	38,200					95					
4-6811-03	PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MFFFA1000N-d412	44,500	52,300					95					
4-834-01	ニトリル手袋(滑止エンボス加工/内側縁加工仕上げ) L 492-8	1,900	1,990	2254	2254			12					
4-834-02	ニトリル手袋(滑止エンボス加工/内側縁加工仕上げ) M 492-7	1,900	1,990	2254	2254			12					
4-834-03	ニトリル手袋(滑止エンボス加工/内側縁加工仕上げ) S 492-6	1,900	1,990	2254	2254			12					
4-931-01	ケンブリイ手袋 455mm ロングタイプ 414-9	9,200	9,650	2257	2257								
5-050-01	ナルゲン活栓付丸型瓶(PP製) 8319 10L 8319-0020	28,780	30,220	1514	1514								
5-050-02	ナルゲン活栓付丸型瓶(PP製) 8319 20L 8319-0050	35,820	37,620	1514	1514								
5-050-03	ナルゲン活栓付丸型瓶(PP製) 8319 50L 8319-0130	62,940	66,100	1514	1514								
5-056-01	ナルゲン活栓付角型瓶(PP製) 2321 2ガロン/9L 2321-0020JP	29,920	31,420	1514	1514								
5-056-02	ナルゲン活栓付角型瓶(PP製) 2321 5ガロン/20L 2321-0050	37,360	39,240	1514	1514								
5-058-01	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 9L 2322-0020JP	37,260	39,140	1554	1554								
5-058-02	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 20L 2322-0050	49,580	52,060	1554	1554								
5-059-01	バッククリーン 120mL 200入	22,700	24,000	1510	1510	918							
5-059-02	バッククリーン 250mL 120入	16,700	18,000	1510	1510	918							
5-059-03	バッククリーン 600mL 80入	18,000	19,000	1510	1510	918							
5-059-04	バッククリーン 1000mL 50入	18,700	19,600	1510	1510	918							
5-059-05	バッククリーン 400mL(100個入)	14,500	18,000	1510	1510	918							
5-249-01	ナルゲン(R)デュワー瓶(HDPE製) 1L 4150-1000	35,640	37,440	1420	1420								
5-249-02	ナルゲン(R)デュワー瓶(HDPE製) 2L 4150-2000	38,120	40,020	1420	1420								
5-249-03	ナルゲン(R)デュワー瓶(HDPE製) 4L 4150-4000	41,820	43,920	1420	1420								
5-249-04	ナルゲン(R)デュワー瓶(HDPE製) 10L 4150-9000	76,840	80,700	1420	1420								
5-390-04	デュワーフラスコ 浅型 φ170mm SCH30 1196-E	102,000	105,000	1419	1419								
5-391-01	デュワーフラスコ 広口 1L 26B-E 1221	58,000	59,200	1420	1420								
5-391-07	デュワーフラスコ 広口 3L 26B 1213	77,000	78,600	1420	1420								
5-4020-01	把手付ビーカー 1L DS1511-1000	50,900	53,460	1722	1722								
5-4020-02	把手付ビーカー 3L DS1511-3000	71,100	74,660	1722	1722								
5-404-06	デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付) ハンドル無 サイドグリップ付 1244	258,700	264,000	1420	1420								
5-5684-06	EMユーロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 10mL 67795	1,500	1,550	1733	1733								
61-3814-68	缶詰キャリー 4981390100906	9,900	10,600	891	891								
61-4680-31	1.5mL スナップロックマイクロチューブ 透明(小口バグ)1ケース(500個×1バグ入) MCT-150-C-J	2,500	2,600	1104	1104								
61-4680-33	1.5mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み(小口バグ)1ケース(250個×1バグ入) MCT-150-C-S-J	2,600	2,700	1104	1104								
61-4680-47	1.7mL スナップロックマイクロチューブ 透明(小口バグ)1ケース(500個×1バグ入) MCT-175-C-J	2,700	2,900	1104	1104								
61-4680-49	1.7mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み(小口バグ)1ケース(250個×1バグ入) MCT-175-C-S-J	2,600	2,700	1104									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 ページ 頁
61-7329-95	ダンボールケース 58.4×38.4×51.1(36.1×41.1)cm 入数10枚 61-318-1-19	5,950	6,310	1664	1664								
61-7329-96	ダンボールケース 73.4×38.4×51.1(36.1×41.1)cm 入数10枚 61-318-1-20	6,310	6,850	1664	1664								
61-7329-97	ダンボールケース 80.4×44.4×51.1(36.1×41.1)cm 入数10枚 61-318-1-21	6,840	7,380	1664	1664								
61-7329-99	ダンボールケース 27.4×19.9×14.1cm 入数30枚 61-318-1-23	3,960	4,410	1664	1664								
61-7330-01	ダンボールケース 24.4×18.4×17.6cm 入数30枚 61-318-1-24	4,150	4,620	1664	1664								
61-7330-02	ダンボールケース 30.4×19.9×15.6cm 入数30枚 61-318-1-25	4,360	4,900	1664	1664								
61-7330-03	ダンボールケース 30.4×21.4×21.1(16.1)cm 入数30枚 61-318-1-26	3,830	4,250	1664	1664								
61-7330-04	ダンボールケース 31.4×22.4×26.1(16.1)cm A4 入数30枚 61-318-1-27	5,370	5,950	1664	1664								
61-7330-05	ダンボールケース 35.4×24.4×26.1(16.1)cm 入数30枚 61-318-1-28	5,920	6,320	1664	1664								
61-7330-07	ダンボールケース 38.4×27.4×31.1(21.1)cm B4 入数30枚 61-318-1-30	7,540	8,200	1664	1664								
61-7330-08	ダンボールケース 42.4×30.4×23.1(16.1)cm 入数30枚 61-318-1-31	7,540	8,390	1664	1664								
61-7330-17	ダンボールケース 58.4×38.4×51.1(36.1×41.1)cm 入数30枚 61-318-1-40	16,200	17,300	1664	1664								
61-7330-18	ダンボールケース 73.4×38.4×51.1(36.1×41.1)cm 入数30枚 61-318-1-41	18,200	19,800	1664	1664								
61-7330-19	ダンボールケース 80.4×44.4×51.1(36.1×41.1)cm 入数30枚 61-318-1-42	19,000	20,700	1664	1664								
61-9062-80	島津天びん専用プリンタEP-100/110用ラベルロール紙(10巻セット) S321-73904	12,300	13,300									177	
62-2059-97	DPD No.3試薬 100錠入り OYWT-10-05	1,800	2,070	578	578	394					401		
62-2977-71	比重測定キット SMK-601	66,000	71,300									177	
62-2977-72	USBケーブルセット S321-71730-41	11,100	12,000									177	
62-2977-73	表示部保護カバー(5枚) S321-73668-01	3,040	3,280									177	
62-2977-75	RSIO 交換ケーブル S321-75705-41	15,200	16,400									177	
62-2978-01	おんどり Jr.(熱電対・温度Ptセンサー対応 温度1ch) TR45	16,000	20,000	535	535								
6-246-01	Nalgeneメスフラスコ(PPCO製) 50mL 4000-0050	4,700	5,000	1733	1733								
6-246-02	Nalgeneメスフラスコ(PPCO製) 100mL 4000-0100	5,100	5,420	1733	1733								
6-246-03	Nalgeneメスフラスコ(PPCO製) 250mL 4000-0250	6,440	6,820	1733	1733								
6-246-04	Nalgeneメスフラスコ(PPCO製) 500mL 4000-0500	7,660	8,120	1733	1733								
6-246-05	Nalgeneメスフラスコ(PPCO製) 1000mL 4000-1000	9,600	10,180	1733	1733								
6-246-06	Nalgeneメスフラスコ(PPCO製) 200mL 4000-0200	5,820	6,180	1733	1733								
62-7020-35	BluetoothHコンバーター AD-8529PR-W	26,000	32,000	431	431								
62-7022-46	QSPピペットチップ 1-200μLゲルローディング用 クリアー 68.7mm バルク(1000本入) 010-Q	5,800	5,860	1188	1188								
62-7022-47	QSPピペットチップ 1-200μLゲルローディング用 クリアー 68.7mm ラック(204本×5ラック) 010-R204-Q	7,800	7,880	1188	1188								
62-7022-48	QSPピペットチップ 1-200μLゲルローディング用 クリアー 68.7mm ラック(204本×5ラック) 減菌済 010-R204S-Q	10,600	10,720	1188	1188								
62-7022-50	QSPピペットチップ 5000μL クリアー 117mm バルク(250本入) 090-Q	2,400	2,440	1188	1188								
62-7022-51	QSPピペットチップ 5000μL クリアー 147.5mm バルク(250本入) 095-Q	2,400	2,440	1188	1188								
62-7022-53	QSPピペットチップ 5000μL クリアー 121mm バルク(250本入) 096-Q	2,500	2,540	1188	1188								
62-7022-54	スタンダードチップ(10000μL-QSP) 目盛付 クリアー 160mm バルク(200本入) 未滅菌 097-Q	4,300	4,360	1188	1188								
62-7022-62	QSPピペットチップ 0.1-10μL クリアー 31.5mm ラック(96本×10ラック) 104-96R-Q	6,000	6,060	1188	1188								
62-7022-63	QSPピペットチップ 0.1-10μL クリアー 31.5mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 104-96RS-Q	6,500	6,580	1188	1188								
62-7022-65	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm バルク(1000本入) 未滅菌 104-Q	2,800	2,840	1188	1188								
62-7022-67	QSPピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 59mm ラック(96本×10ラック) 108-96RG-Q	6,000	6,060	1188	1188								
62-7022-68	QSPピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 59mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 108-96RS-Q	6,300	6,360	1188	1188								
62-7022-71	QSPピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 59mm バルク(1000本入) 108-G-Q	3,400	3,440	1188	1188								
62-7022-72	QSPピペットチップ 1-200μL イエロー 50mm ラック(96本×10ラック) 110-96R-Q	5,700	5,760	1188	1188								
62-7022-73	QSPピペットチップ 1-200μL クリアー 50mm ラック(96本×10ラック) 110-96RN-Q	5,700	5,760	1188	1188								
62-7022-74	QSPピペットチップ 1-200μL クリアー 50mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 110-96RNS-Q	6,200	6,280	1188	1188								
62-7022-75	QSPピペットチップ 1-200μL イエロー 50mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 110-96RS-Q	6,200	6,280	1188	1188								
62-7022-78	QSPピペットチップ 1-200μL クリアー 50mm バルク(1000本入) 110-N-Q	2,600	2,640	1188	1188								
62-7022-82	QSPピペットチップ 1-200μL イエロー 50mm バルク(1000本入) 110-Q	2,500	2,540	1188	1188								
62-7022-84	QSPピペットチップ 100-1000μL クリアー 71mm バルク(1000本入) 111-N-Q	3,000	3,040	1188	1188								
62-7022-90	QSPピペットチップ 100-1000μL ブルー 71mm バルク(1000本入) 111-Q	3,000	3,040	1188	1188								
62-7022-92	QSPピペットチップ 100-1000μL クリアー 71mm ラック(100本×10ラック) 111-R100N-Q	6,600	6,680	1188	1188								
62-7022-93	QSPピペットチップ 100-1000μL クリアー 71mm ラック(100本×10ラック) 減菌済 111-R100NS-Q	7,300	7,380	1188	1188								
62-7022-94	QSPピペットチップ 100-1000μL ブルー 71mm ラック(100本×10ラック) 111-R100-Q	6,600	6,680	1188	1188								
62-7022-95	QSPピペットチップ 100-1000μL ブルー 71mm ラック(100本×10ラック) 減菌済 111-R100S-Q	7,300	7,380	1188	1188								
62-7023-08	QSPピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー 51mm バルク(1000本入) 113-GN-Q	2,900	2,940	1188	1188								
62-7023-11	QSPピペットチップ 0.1-20μL クリアー 46mm バルク(1000本入) 114-Q	2,800	2,840	1188	1188								
62-7023-40	QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 クリアー 30.4mm バルク(1000本入) クリアー 502-GRD-Q	3,880	4,080	1106	1106								
62-7023-58	QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 クリアー 40.2mm バルク(500本入) クリアー 508-GRD-Q	2,960	3,120	1106	1106								
62-7023-67	QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(500本入) クリアー 509-GRD-Q	2,350	2,480	1106	1106								
62-7024-26	QSPピペットチップ 1-200μLゲルローディング用 クリアー 68.7mm ラック(96本×10ラック) H-010-96R-Q	11,700	11,820	1188	1188								
62-7024-27	QSPピペットチップ 1-200μLゲルローディング用 クリアー 68.7mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 H-010-96RS-Q	12,700	12,840	1188	1188								
62-7024-29	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm ラック(96本×10ラック) 未滅菌 H-104-96R-Q	6,100	6,180	1188	1188								
62-7024-31	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 H-104-96RS-Q	6,100	6,180	1188	1188								
62-7024-41	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm 詰め替え(96本×5フレート) 未滅菌 HRFI-104-Q	2,500	2,540	1188	1188								
62-7024-48	QSPピペットチップ 1-200μL 肉薄タイプ イエロー 50mm ラック(96本×10ラック) H-TW110-96R-Q	5,700	5,760	1188	1188								
62-7024-49	QSPピペットチップ 1-200μL 肉薄タイプ イエロー 50mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 H-TW110-96RS-Q	6,200	6,280	1188	1188								
62-7024-57	QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク(1000本入) クリアー NC-509-GRD-Q	4,000	4,520	1108	1108								
62-7024-65	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm 詰め替え(96本×5フレート×2バック) 未滅菌 T104RL-Q	4,800	4,860	1188	1188								
62-7024-66	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm 詰め替え(96本×5フレート×2バック) 減菌済 T104RSL-Q	5,600	5,660	1188	1188								
62-7024-67	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm ラック(96本×10ラック) 未滅菌 T104R-Q	6,000	6,060	1188	1188								
62-7024-68	スタンダードチップ(10μL-QSP) クリアー 31.5mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 T104RS-Q	6,500	6,580	1188	1188								
62-7024-79	QSPピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ 目盛付 クリアー 89mm 詰め替え(96本×5フレート×2バック) T112NXLRL-Q	6,300	6,380	1188	1188								
62-7024-80	QSPピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ 目盛付 クリアー 89mm 詰め替え(96本×5フレート×2バック) 減菌済 T112NXLRLS-Q	7,200	7,280	1188	1188								
62-7024-81	QSPピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ 目盛付 クリアー 89mm ラック(96本×10ラック) T112NXLRL-Q	7,900	7,980	1188	1188								
62-7024-82	QSPピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ 目盛付 クリアー 89mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 T112NXLRLS-Q	8,900	9,000	1188	1188								
62-7024-87	QSPピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー 51mm 詰め替え(96本×5フレート×2バック) T113RLN-Q	4,800	4,860	1188	1188								
62-7024-88	QSPピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー 51mm 詰め替え(96本×5フレート×2バック) 減菌済 T113RSLNS-Q	5,500	5,560	1188	1188								
62-7024-91	QSPピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー 51mm ラック(96本×10ラック) T113RN-Q	5,800	5,860	1188	1188								
62-7024-92	QSPピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー 51mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 T113RNS-Q	6,300	6,380	1188	1188								
62-7024-95	QSPピペットチップ 0.1-20μL クリアー 46mm ラック(96本×10ラック) T114R-Q	5,700	5,760	1188	1188								
62-7024-96	QSPピペットチップ 0.1-20μL クリアー 46mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 T114RS-Q	6,200	6,280	1188	1188								
62-7024-99	QSP フィルターチップ 10μL ロングタイプ 目盛付 48mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF102-10-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-01	QSP フィルターチップ 10μL 31.5mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF104-10-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-02	QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 59mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF108-200-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-03	QSP フィルターチップ 1000μL スリムタイプ 89mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF112-1000-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-04	QSP フィルターチップ 100μL 51mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF113-100-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-05	QSP フィルターチップ 20μL 51mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF113-20-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-07	QSP フィルターチップ 20μL 46mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF114-20-Q	12,900	13,040	1189	1189								
62-7025-08	QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 50mm ラック(96本×10ラック) 減菌済 TF140-200-Q	13,000	13,140	1189	1189								
62-7025-09	QSP フィルターチップ 10μL ロングタイプ 目盛付 48mm ラック(96本×10ラック) 低吸着 減菌済 TFLR102-10-Q	13,000	13,										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 集録2025 頁	サンクアス ト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策力 タロ 頁
63-3136-22	ACアダプター 5V 3A ATS018T-W050U	2,000	2,060	2623	2623								
6-362-01	単球コム 吐・吸入兼用	3,020	3,760	1810	1810							471	
63-8464-92	玉あて名人(マルチカラ) 5100252	34,200	39,500										
63-8464-93	玉あて名人(紅白) 5100251	34,200	39,500								294		
63-9282-29	ART 100E 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2065E	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-30	ART 100E LR 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2065E-05	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-31	ART 100E LR ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2065E-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-32	ART 100E LR 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2065E-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
63-9282-34	ART100フィルターチップ 滅菌済 1箱(96チップ×10パック入) 2065JP	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-36	ART 200 LR ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2069-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-37	ART 200 LR 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2069-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
63-9282-40	ART 200 梱包装(500) 2069W	17,200	17,380	1187	1187								
63-9282-41	ART200フィルターチップ 滅菌済 1箱(96チップ×10パック入) 2069JP	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-45	ART 1000E 梱包装(500) 2079EW	17,200	17,380	1187	1187								
63-9282-49	ART 10 LR ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2139-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-50	ART 10 LR 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2139-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
63-9282-53	ART10 フィルターチップ 滅菌済 1箱(96チップ×10パック入) 2139JP	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-55	ART 10 REACH LR ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2140-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-56	ART 10 REACH LR 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2140-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
63-9282-58	ART10 REACHフィルターチップ 滅菌済 1箱(96チップ×10パック入) 2140JP	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-59	ART 20E 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149E	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-60	ART 20E LR ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149E-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-61	ART 20E LR 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149E-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
63-9282-62	ART 20E ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149E-HR	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-63	ART 20E 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149E-R	14,200	14,360	1187	1187								
63-9282-65	ART 20P 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149P	19,100	19,300	1187	1187								
63-9282-66	ART 20P LR 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149P-05	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-67	ART 20P LR ヒンジラック 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149P-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-68	ART 20P LR 詰め替え式 滅菌済(960)1箱(96チップ×10パック入) 2149P-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
63-9282-70	ART 20P 梱包装(500) 2149PW	17,200	17,380	1187	1187								
63-9282-73	ART XLP 滅菌済(768)1箱(96チップ×8パック入) 2159P	17,900	18,080	1187	1187								
63-9282-76	ART 1000XL LR ヒンジラック 滅菌済(768)1箱(96チップ×8パック入) 2179-05-HR	19,400	19,600	1187	1187								
63-9282-77	ART 1000XL LR 詰め替え式 滅菌済(768)1箱(96チップ×8パック入) 2179-05-R	14,900	15,060	1187	1187								
64-5228-70	フィルターユニット受器 150mL 1箱(24個入) 455-0190	14,400	14,840	1250	1250								
64-5228-71	フィルターユニット受器 250mL 1箱(24個入) 455-0290	14,400	14,840	1250	1250								
64-5228-72	フィルターユニット受器 500mL 1箱(12個入) 455-0500	13,260	13,660	1250	1250								
64-5228-73	フィルターユニット受器 1000mL 1箱(12個入) 455-1000	16,540	17,040	1250	1250								
64-5228-88	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 115mL 1ケース(12個入) 121-0020JP	19,140	19,720	1250	1250								
64-5228-89	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 115mL 1ケース(12個入) 121-0045JP	19,140	19,720	1250	1250								
64-5228-90	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 150mL 1ケース(12個入) 125-0020	23,180	23,880	1250	1250								
64-5228-91	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 150mL 1ケース(12個入) 125-0045	23,180	23,880	1250	1250								
64-5228-92	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 150mL 1ケース(12個入) 125-0080	23,180	23,880	1250	1250								
64-5228-93	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 250mL 1ケース(12個入) 126-0020	26,380	27,180	1250	1250								
64-5228-94	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 250mL 1ケース(12個入) 126-0045	26,380	27,180	1250	1250								
64-5228-95	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 250mL 1ケース(12個入) 126-0080	26,380	27,180	1250	1250								
64-5228-96	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 1000mL 1ケース(12個入) 127-0020	52,060	53,640	1250	1250								
64-5228-97	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 1000mL 1ケース(12個入) 127-0045	52,060	53,640	1250	1250								
64-5228-98	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 1000mL 1ケース(12個入) 127-0080	52,060	53,640	1250	1250								
64-5228-99	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 500mL 1ケース(12個入) 450-0020	41,120	42,360	1250	1250								
64-5229-01	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 500mL 1ケース(12個入) 450-0045	41,120	42,360	1250	1250								
64-5229-02	フィルターユニット Rapid-Flow(CN) 500mL 1ケース(12個入) 450-0080	41,120	42,360	1250	1250								
64-5229-03	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 150mL 1ケース(12個入) 150-0020	25,240	26,000	1250	1250								
64-5229-04	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 150mL 1ケース(12個入) 150-0045	25,240	26,000	1250	1250								
64-5229-05	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 500mL 1ケース(12個入) 151-4020	43,560	44,880	1250	1250								
64-5229-06	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 500mL 1ケース(12個入) 151-4045	43,560	44,880	1250	1250								
64-5229-07	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 250mL 1ケース(12個入) 153-0020	27,100	27,920	1250	1250								
64-5229-08	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 250mL 1ケース(12個入) 153-0045	27,100	27,920	1250	1250								
64-5229-09	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 1000mL 1ケース(12個入) 154-0020	54,760	56,420	1250	1250								
64-5229-10	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 1000mL 1ケース(12個入) 154-0045	54,760	56,420	1250	1250								
64-5229-11	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 500mL 1ケース(12個入) 163-0020	56,680	58,380	1250	1250								
64-5229-12	フィルターユニット Rapid-Flow(NYL) 1000mL 1ケース(12個入) 164-0020	66,480	68,480	1250	1250								
64-5229-13	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 115mL 1ケース(12個入) 122-0020JP	19,140	19,720	1250	1250								
64-5229-14	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 115mL 1ケース(12個入) 122-0045JP	19,140	19,720	1250	1250								
64-5229-15	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 150mL 1ケース(12個入) 155-0020	22,780	23,460	1250	1250								
64-5229-16	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 150mL 1ケース(12個入) 155-0045	22,780	23,460	1250	1250								
64-5229-17	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 500mL 1ケース(12個入) 156-4020	41,760	43,020	1250	1250								
64-5229-18	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 500mL 1ケース(12個入) 156-4045	41,760	43,020	1250	1250								
64-5229-19	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 250mL 1ケース(12個入) 157-0020	26,060	26,860	1250	1250								
64-5229-20	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 250mL 1ケース(12個入) 157-0045	26,060	26,860	1250	1250								
64-5229-21	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 1000mL 1ケース(12個入) 158-0020	52,660	54,240	1250	1250								
64-5229-22	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 1000mL 1ケース(12個入) 158-0045	52,660	54,240	1250	1250								
64-5229-23	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 1000mL 1ケース(12個入) 161-0020	62,080	63,940	1250	1250								
64-5229-24	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 1000mL 1ケース(12個入) 161-0045	62,080	63,940	1250	1250								
64-5229-25	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 500mL 1ケース(12個入) 162-0020	48,720	50,200	1250	1250								
64-5229-26	フィルターユニット Rapid-Flow(SFCA) 500mL 1ケース(12個入) 162-0045	48,720	50,200	1250	1250								
64-5229-33	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 90mm 169-0045	41,620	42,880	1250	1250								
64-5229-34	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow(PES) 90mm 569-0020	32,140	33,100	1250	1250								
64-6447-13	プレイベース2020 120204	56,500	67,800								309		
64-7703-64	ものしりバートナー いっしょに脳トレ おりころのみんちゃん	12,000	15,000								298		
64-7812-76	粘度計校正用標準液 JS20	36,000	35,000	698	698								
64-8873-60	赤外線水分計 FD-720	328,000	358,000	709	709								
64-9633-74	BOS非常用臭わないトイレシート 15回分 20セット入	36,000	34,800										
65-1712-53	分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 ひょう量220g AP225W-AD	1,330,000	1,436,000	419	419								
65-1712-54	分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 ひょう量135g AP135W-AD	847,000	915,000	419	419								
65-1712-55	分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 ひょう量220g/102g AP225WD-AD	803,000	867,000	419	419								
65-1712-56	分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 ひょう量120g/52g AP125WD-AD	704,000	760,000	419	419								
65-1712-57	分析天びん ひょう量320g AP324W-AD	682,000	737,000	419	419								
65-1712-58	分析天びん ひょう量220g AP224W-AD	649,000	701,000	419	419								
65-2722-81	全自動血圧計UDEX-i2 標準 Type-I	278,000	290,000			688							
65-2722-82	全自動血圧計UDEX-i2 プリンタ付 Type-II	325,000	350,000			688							
65-5636-14	キャビラリトランスファベビット 25 µL 1箱(500本入) 1028-100	5,720	6,040	1756	1756								
65-5636-15	キャビラリトランスファベビット 50 µL 1箱(500本入) 1029-100	5,720	6,040	1756	1756								
65-5636-17	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 120mL オレンジ 滅菌済 1箱(75個×4パック入) 120ORG53-1000	56,980	58,120	1376	1376								
65-5636-19	Clicktainer バイアル ラベルなし 120mL オレンジ 滅菌済 1箱(100個入) 120ORG53-4000	21,500	21,940	1376	1376								
65-5636-20	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 120mL 白 滅菌済 1箱(75個×4パック入) 120WHT53-1000	56,980	58,120	1376	1376								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアス ト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策 カタログ 頁
66-0011-65	ピオシラマイルド 500mL(ポンプ付)	1,400	1,560			316							
66-0011-66	ピオシラマイルド 1L(ポンプ付)	1,980	2,200			316							
66-0011-67	ピオシラマイルド 4L(ノズル付)	5,000	7,200			316							
66-0014-86	ステレオテスト ディスタンス ランドット	221,000	250,000			1154							
66-0014-87	ステレオテスト ランドット	52,000	60,000			1154							
66-0014-88	ステレオテスト バタフライ	52,000	60,000			1154							
66-0014-89	ステレオテスト ランダムドット"E"	41,000	47,000			1154							
66-0014-90	ステレオテスト ランドットプレスクール アクイティテスト	95,000	108,000			1154							
66-0014-91	ステレオテスト 専用偏光メガネ(標準)	4,900	5,100			1154							
66-0014-92	ステレオテスト 専用偏光メガネ(子供用)	6,700	7,600			1154							
66-0014-93	ステレオテスト 専用偏光メガネ(小児用)	6,700	7,600			1154							
66-0016-28	TNOステレオテスト 1セット	97,000	117,000			1154							
66-0019-91	分析天びん 秤量120g AP124W	284,000	307,000	420	420							177	
66-0019-92	分析天びん 秤量220g AP224W	321,000	347,000	420	420							177	
66-0019-93	分析天びん 秤量320g AP324W	358,000	387,000	420	420							177	
66-0019-94	分析天びん 秤量120g AP124X	222,000	240,000	420	420							177	
66-0019-95	分析天びん 秤量220g AP224X	246,000	266,000	420	420							177	
66-0019-96	分析天びん 秤量320g AP324X	296,000	320,000	420	420							177	
66-0019-97	分析天びん 秤量120g AP124Y	210,000	227,000	420	420							177	
66-0019-98	分析天びん 秤量220g AP224Y	222,000	240,000	420	420							177	
66-0019-99	分析天びん 秤量320g AP324Y	246,000	266,000	420	420							177	
66-0020-01	分析天びん 秤量135g AP135W	512,000	553,000	420	420							177	
66-0020-02	分析天びん 秤量120g/52g AP125WD	417,000	450,000	420	420							177	
66-0020-03	分析天びん 秤量220g/102g AP225WD	486,000	525,000	420	420							177	
66-0020-15	Nサムライウーマントラベルセット ホワイトローズ	1,360	1,480										
66-0033-38	ディスプレイ実験着セットM 保護メガネ付	1,890	1,920	2302	2302								
66-0033-39	ディスプレイ実験着セットL 保護メガネ付	1,860	1,890	2302	2302								
66-0033-40	ディスプレイ実験着セットLL 保護メガネ付	1,830	1,860	2302	2302								
66-0033-44	実験着セット(眼鏡、軍手付)	4,900	4,910	2302	2302								
66-0033-45	実験着セット(眼鏡付)	4,700	4,710	2302	2302								
6-6030-07	電石槽 M 20枚入 SR-5	18,900	21,600	2313	2313		115						
6-6030-08	電石槽 L 20枚入 SR-5	18,900	21,600	2313	2313		115						
6-6030-09	電石槽 M 20枚入 SR-105	21,900	25,200	2313	2313		115						
6-6030-10	電石槽 L 20枚入 SR-105	21,900	25,200	2313	2313		115						
6-665-03	チューブジョイント Y型 12個入 L	3,000	3,100	1897	1897								
6-681-01	二方活栓 PP製 8mm	1,940	2,890	1903	1903								
6-681-02	二方活栓 PP製 10mm	2,110	3,150	1903	1903								
6-681-03	二方活栓 PP製 12mm	2,310	3,450	1903	1903								
6-681-04	二方活栓 PP製 15mm	2,900	4,300	1903	1903								
6-681-05	二方活栓 PP製 20mm	10,700	15,950	1903	1903								
6-682-01	三方活栓 PP製 8mm	2,550	3,800	1903	1903								
6-682-02	三方活栓 PP製 10mm	3,000	4,470	1903	1903								
6-682-03	三方活栓 PP製 12mm	3,190	4,750	1903	1903								
6-682-04	三方活栓 PP製 15mm	3,660	5,450	1903	1903								
6-7165-02	液体窒素用デュワー瓶 10L 367071	255,000	256,000	1422	1422								
67-3018-22	4インチSiCウエハ(Dummy/4H-N) 研究用 10枚入	546,000	497,000	1939	1939								
67-3018-29	6インチSiCウエハ(Dummy/4H-N) 研究用 1枚入	91,000	52,000	1939	1939								
67-3018-45	8インチSiCウエハ(ダミーグレード/4H-N) 研究用 1枚入	455,000	328,000	1939	1939								
67-4937-67	90mm×50mm Si(シリコン) 研究用 (N(100)1-100Ω) 片面ミラー20枚 ダイシング チップ 角基板	25,550	30,800	1938	1938								
67-4939-23	90mm×50mm Si(シリコン) 研究用 (P(100)低抵抗≦0.02Ω) 片面ミラー20枚 ダイシング チップ 角基板	26,330	31,600	1938	1938								
67-4940-82	90mm×50mm Si(シリコン) 研究用 (N(100)低抵抗≦0.02Ω) 片面ミラー60枚 ダイシング チップ 角基板	77,810	83,100	1938	1938								
67-6303-08	チップ ART 200 LR リードフリー フィルター 減菌済 (96チップ×5レイ)×2セット 1箱(96本×107枚入) 2109-05-RT	13,000	13,140	1187	1187								
67-6303-09	チップ ART 10 LR リードフリー フィルター 減菌済 (96チップ×5レイ)×2セット 1箱(96本×107枚入) 2139-05-RT	13,000	13,140	1187	1187								
67-6303-10	チップ ART 20P LR リードフリー フィルター 減菌済 (96チップ×5レイ)×2セット 1箱(96本×107枚入) 2149P-05-RT	13,000	13,140	1187	1187								
67-6303-11	チップ ART 1000XL LR リードフリー フィルター 減菌済 (56チップ×5レイ)×2セット 1箱(56本×107枚入) 2179-05-RT	9,500	9,600	1187	1187								
67-6303-18	チップ ART 200 LR リードフリー フィルター 減菌済 (96チップ×5レイ)×2セット 1箱(96本×107枚入) 3551-05-RT	6,500	6,580	1186	1186								
67-6303-19	チップ ART 200 LR リードフリー フィルター 減菌済 (96チップ×5レイ)×2セット 1箱(96本×107枚入) 3552-05-RT	5,800	5,860	1186	1186								
67-6303-20	チップ ART 300 LR リードフリー フィルター 減菌済 (96チップ×5レイ)×2セット 1箱(96本×107枚入) 3771-05-RT	6,900	6,980	1186	1186								
67-7097-31	K13075-000 心臓モデル2倍大 EZ-76	68,600	69,600									381	
67-7328-32	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 50×4.6mm 00B-4462-E0	137,000	143,000	1308	1308								
67-7328-71	Kinetex 5µm C18 100A, LCカラム 50×4.6mm 00B-4601-E0	99,000	103,000	1308	1308								
67-7330-39	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 75×4.6mm 00C-4462-E0	145,000	151,000	1308	1308								
67-7332-34	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 100×3mm 00D-4462-Y0	150,000	156,000	1308	1308								
67-7332-79	Kinetex 5µm C18 100A, LCカラム 100×4.6mm 00D-4601-E0	126,000	132,000	1308	1308								
67-7337-75	Kinetex 5µm C18 100A, LCカラム 150×3.0mm 00F-4601-Y0	141,000	147,000	1308	1308								
67-7347-29	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 100×4.6mm 00D-4462-E0	150,000	156,000	1308	1308								
67-7347-30	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 150×4.6mm 00F-4462-E0	160,000	167,000	1308	1308								
67-7347-31	Kinetex 5µm C18 100A, LCカラム 150×4.6mm 00F-4601-E0	141,000	147,000	1308	1308								
67-7347-32	Kinetex 5µm C18 100A, LCカラム 250×4.6mm 00G-4601-E0	148,000	154,000	1308	1308								
67-7347-42	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 50×3mm 00B-4462-Y0	137,000	143,000	1308	1308								
67-7347-48	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 75×3mm 00C-4462-Y0	145,000	151,000	1308	1308								
67-7347-69	Kinetex 2.6µm C18 100A, LCカラム 150×3mm 00F-4462-Y0	160,000	167,000	1308	1308								
67-9232-24	BOS非常用臭わないトイレセット 5回分 40セット入 BOS-0622	37,600	33,700										
68-0954-14	溶出振とう試験装置 MW-YS	505,000	700,000	271	271								
68-0954-15	溶出振とう試験装置 MW-YN	485,000	685,000	271	271								
68-1421-78	急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル ホワイト OWL-CBA4MLC10-BK	3,350	3,800	2619	2619								
68-1421-79	急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル ブラック OWL-CBA4MLC20-BK	3,750	4,260	2619	2619								
68-1421-80	シリコン製ソフトタッチケーブルバンド 5色 各2セット OWL-CBBAND02-EC	1,790	2,030	2619	2619								
68-1806-13	マイティマグシール TS29/42(500mL)~1Lフラスコ向け/許容トルク0.2N・m) 攪拌棒セット	137,500	142,000	215	215								
68-1806-14	マイティマグシール TS29/42(500mL)~1Lフラスコ向け/許容トルク0.6N・m) 攪拌棒セット	187,500	192,000	215	215								
69-3104-79	スリットトラック3段スリム アイボリー SR-290	6,900	8,080										
69-3104-80	スリットトラック3段スリム ナチュラル SR-290	6,900	8,080										
69-3149-80	シングルハンガー HNG-809	5,800	7,340										
69-3149-81	ダブルハンガー HNG-810	7,560	9,580										
7-1259-01	クスコ隣鏡 79×φ30 SSS	8,200	8,810			1657							
7-1259-02	クスコ隣鏡 100×φ30 SSSL	8,200	8,810			1657							
7-1259-03	クスコ隣鏡 92×φ37 SS	8,200	8,810			1657							
7-1259-04	クスコ隣鏡 107×φ35 SSL	8,200	8,810			1657							
7-1259-05	クスコ隣鏡 100×φ42 Small	8,200	8,810			1657							
7-1259-06	クスコ隣鏡 108×φ45 Medium	8,200	8,810			1657							
7-1259-07	クスコ隣鏡 115×φ47 Large	8,200	8,810			1657							
7-1291-01	ピンセット(小波)130mm 無鉤 IAA-246-70	900	1,000			1628							
7-1293-03	ピンセット(大波)無鉤 150mm IAA-246-75	1,000	1,170			1628						489	
7-1294-01	ピンセット(大波)有鉤 130mm IAA-246-82	980	1,110			1628						489	
7-1294-03	ピンセット(大波)有鉤 150mm IAA-246-83	1,200	1,390			1628						489	
7-1303-02	TCメジャーヘーガール持針器 160mm IAA-246-91	7,500	8,030			1669							
7-1303-03	TCメジャーヘーガール持針器 180mm IAA-246-92	8,000	8,580			1669							
7-1570-01	多目的リハビリボード S100169	39,100	45,000			1150						323	
7-1572-01	角度調節付まげボード S100168	32,000	38,500			1151						323	
7-1576-01	三段式玉入れ台 1セット 20085	71,300	86,000									293	
7-189-04	FEP分液漏斗TFEコック付 500mL 4301-0500	34,740	36,480										
7-222-01	フロート攪拌子 28.0×φ54.0mm DS6630-0250	14,400	15,120	253	253								
7-222-03	フロート攪拌子 30.0×φ92.0mm DS6630-1000	24,740	25,980	253	253								
7-222-05	フロート攪拌子 31.0×φ155.0mm DS6630-4000	29,000	30,440	253	253								

2025年8月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアス ト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフ ス2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ動2023 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策力 タロ 頁
7-8842-11	シックスパッド フットフィット2	41,500	59,800								334		
7-9227-15	医療用除菌ネット 交換用プレフィルター	47,000	52,000										190
7-9237-01	ハンドエグササイズー 3.0LB(1.4kg) イエロー GM-14000	3,470	3,800									316	
7-9237-02	ハンドエグササイズー 5.0LB(2.3kg) ブルー GM-14001	3,470	3,800									316	
7-9237-03	ハンドエグササイズー 7.0LB(3.2kg) レッド GM-14002	3,470	3,800									316	
7-9238-01	ハンドエグササイズー 4.0LB(1.8kg) イエロー VM-13001	2,170	2,720									316	
7-9238-02	ハンドエグササイズー 4.0LB(1.8kg) ピンク VM-13003	2,170	2,720									316	
7-9238-03	ハンドエグササイズー 6.0LB(2.7kg) ブルー VM-13002	2,170	2,720									316	
7-9238-04	ハンドエグササイズー 6.0LB(2.7kg) パープル VM-13004	2,170	2,720									316	
7-9638-02	ループバンド(ラテックス製) 508mm レッド 10-5252	1,200	1,320			1141						315	
7-9638-05	ループバンド(ラテックス製) 762mm イエロー 10-5261	1,310	1,390			1141						315	
7-9638-06	ループバンド(ラテックス製) 762mm レッド 10-5262	1,540	1,680			1141						315	
7-9638-07	ループバンド(ラテックス製) 762mm グリーン 10-5263	1,550	1,620			1141						315	
7-9638-08	ループバンド(ラテックス製) 762mm ブルー 10-5264	1,640	1,750			1141						315	
7-9638-12	ループバンド(ラテックス製) 1524mm ブルー 10-5294	1,830	1,940			1141						315	
7-9831-03	ハンドエグササイズーボール レッド 10-1492	2,120	2,260									316	
7-9831-05	ハンドエグササイズーボール ブルー 10-1494	2,120	2,260									316	
8-101-03	エブリッチドリクすいすい ゆず風味	4,450	4,600									15	
8-101-04	エブリッチドリクすいすい ミックスフルーツ風味	4,450	4,600									15	
8-1222-02	身長計付体重計(検定付) MS4900+HM2000	143,000	160,000			751						449	
8-3371-01	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) ライトブルー NDF-KCK	40,000	43,000									360	
8-3371-02	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) ライトブルー NDF-KCK70	43,000	46,000									360	
8-3371-03	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) アイボリー NDF-KCK	40,000	43,000									360	
8-3371-04	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) ブラック NDF-KCK	40,000	43,000									360	
8-3371-05	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) ピンク NDF-KCK	40,000	43,000									360	
8-3371-06	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) アイボリー NDF-KCK70	43,000	46,000									360	
8-3371-07	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) ブラック NDF-KCK70	43,000	46,000									360	
8-3371-08	診察台3点セット(診察台・枕・診察台カバー) ピンク NDF-KCK70	43,000	46,000									360	
8-3615-31	カッターブレード 17282	7,000	9,760									1045	
8-3658-01	27W 蛍光灯 桌上 強力紫外線ライト ES-27BLB	24,100	26,800									275	
8-3674-15	全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウイット)用積重式トレー取っ手 SS-OTH1	800	1,100									1504	
8-4800-11	イルリガートル台 グリーン RTS-101SN-GN	43,000	47,000									1287	
8-4800-12	イルリガートル台 ピンク RTS-101SN-PK	43,000	47,000									1287	
8-4800-13	イルリガートル台 イエロー RTS-101SN-YE	43,000	47,000									1287	
8-4800-14	イルリガートル台 ブルー RTS-101SN-BL	43,000	47,000									1287	
8-4800-15	イルリガートル台 ホワイト RTS-101SN-W	43,000	47,000									1287	
8-5047-01	防音イヤーマフスタンダード型 EP-106	1,400	1,480	2330	2330								
8-5048-02	耐熱手袋 5本指タイプ FR-1802	11,900	12,400	2263	2263								
8-5091-11	Reサムライウーマントラベルセット 40mL x 3	1,360	1,480										
8-5245-01	風呂用温度計 (おさかな) 7275	640	680									148	
8-5254-01	昇降式ラウンドバースツール 座厚手タイプ ホワイト 61-436-67-1	12,200	12,400									364	
8-5254-02	昇降式ラウンドバースツール 座厚手タイプ ブラック 61-436-67-2	12,200	12,400									364	
8-5355-11-20	熱線式風速計 校正証明書付 testo405-V1	70,000	77,000	647	647								
8-5623-41-20	装置形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付 CM-9A	81,500	85,500	622	622								
8-5811-02	スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製) 切放・透明フロスト 50枚入 10 052 00	900	920	1440	1440								
8-6217-01	GM-Clean50 (消臭・除菌剤)300mL x 1本	1,380	1,820	2113	2113	370	142					394	
8-6243-01	電子カルテワゴンスリム(昇降タイプ サイドネット付き) 470 x 583 x 830 ~1050 RKW-402S	148,000	158,000									67	
8-6243-02	電子カルテワゴンスリム(昇降タイプ サイドネット付き) 470 x 683 x 830 ~1050 RKW-502	143,000	153,000									67	
8-668-01	車いすレインコート WRC-I	4,900	5,500									1827	
8-6900-01	点滴スタンド(便利フック付き) グリーン RTS-U302 GN	40,000	45,000									1287	
8-6900-02	点滴スタンド(便利フック付き) ピンク RTS-U302 PK	40,000	45,000									1287	
8-6900-03	点滴スタンド(便利フック付き) イエロー RTS-U302 YE	40,000	45,000									1287	
8-6900-04	点滴スタンド(便利フック付き) ブルー RTS-U302 BL	40,000	45,000									1287	
8-6900-05	点滴スタンド(便利フック付き) ホワイト RTS-U302 W	40,000	45,000									1287	
8-6900-06	点滴スタンド(便利フック付き) バイオレット RTS-U302 V	40,000	45,000									1287	
8-6900-07	点滴スタンド(便利フック付き) オレンジ RTS-U302 OR	40,000	45,000									1287	
8-7153-01	ステレオフライテスト ISO 01100	52,000	60,000									1155	
8-8125-01	タオル紐子(東北式) 先純 100mm SPS-5006	2,200	2,400									1642	
8-8125-02	タオル紐子(東北式) 先純 130mm SPS-5007	2,200	2,600									1642	
8-8126-01	チューブ紐子 アヤ筋 150mm SPS-5013	4,290	4,670									1639	
8-8126-02	チューブ紐子 アヤ筋 180mm SPS-5014	4,660	4,920									1639	
8-8126-03	チューブ紐子 タチ筋 150mm SPS-5018	4,570	5,590									1639	
8-8126-04	チューブ紐子 タチ筋 180mm SPS-5019	4,750	5,100									1639	
8-8127-01	持針器(メイヨーヘガール) 125mm SPS-3311T	7,360	7,900									1670	
8-8127-02	持針器(メイヨーヘガール) 140mm SPS-3312T	8,240	9,600									1670	
8-8127-03	持針器(メイヨーヘガール) 160mm SPS-3313T	8,930	11,100									1670	
8-8127-04	持針器(メイヨーヘガール) 190mm SPS-3314T	10,200	11,800									1670	
8-8127-05	持針器(メイヨーヘガール) 210mm SPS-3315T	11,100	14,000									1670	
8-8185-01	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 パープル SPS-5013-P	7,860	8,400									1640	
8-8185-02	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 ブルー SPS-5013-B	7,860	8,400									1640	
8-8185-03	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 レッド SPS-5013-R	7,860	8,400									1640	
8-8185-04	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 イエロー SPS-5013-Y	7,860	8,400									1640	
8-8185-05	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 パープル SPS-5014-P	7,850	8,600									1640	
8-8185-06	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 ブルー SPS-5014-B	7,850	8,600									1640	
8-8185-07	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 レッド SPS-5014-R	7,850	8,600									1640	
8-8185-08	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端アヤ筋 イエロー SPS-5014-Y	7,850	8,600									1640	
8-8186-01	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 パープル SPS-5018-P	6,470	7,600									1640	
8-8186-02	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 ブルー SPS-5018-B	6,470	7,600									1640	
8-8186-03	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 レッド SPS-5018-R	6,470	7,600									1640	
8-8186-04	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 イエロー SPS-5018-Y	6,470	7,600									1640	
8-8186-05	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 パープル SPS-5019-P	7,700	8,100									1640	
8-8186-06	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 ブルー SPS-5019-B	7,700	8,100									1640	
8-8186-07	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 レッド SPS-5019-R	7,700	8,100									1640	
8-8186-08	チューブ紐子(カラーコーティング) 先端タチ筋 イエロー SPS-5019-Y	7,700	8,100									1640	
8-9942-02	ヨッコイシヨクシヨク(車椅子用クッション) N-1	9,500	10,000									1815	
8-9942-03	ヨッコイシヨク(車椅子用クッション) nishuraT-N-1	45,400	46,000									225	
9-3041-11	ヨンエーキューレイ QRA-S481	2,820	4,520	2605	2605							225	
9-3042-11	ヨンエーブロー JBA-S481	2,920	4,680	2605	2605							225	
1-7568-12	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 100mL ACPFA100-W	11,300	12,000	1543	1543							95	