

2025年8月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年9月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2025年9月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーラーツ 2024 頁	アズビュア2025 頁	アズソール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
0-4034-01	洗浄瓶 250mL	300	400			1542						
0-7391-01	入院患者識別バンド 一般患者向け グリーン 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-02	入院患者識別バンド 一般患者向け ピンク 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-03	入院患者識別バンド 一般患者向け イエロー 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-04	入院患者識別バンド 一般患者向け ホワイト 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-05	入院患者識別バンド 一般患者向け ブルー 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-06	入院患者識別バンド 一般患者向け レッド 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-07	入院患者識別バンド 一般患者向け オレンジ 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7391-08	入院患者識別バンド 一般患者向け パープル 1箱(100本人) SF-90ST(P)	4,750	5,280			535						
0-7393-01	入院患者識別バンド 無地 グリーン 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-02	入院患者識別バンド 無地 ピンク 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-03	入院患者識別バンド 無地 イエロー 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-04	入院患者識別バンド 無地 ホワイト 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-05	入院患者識別バンド 無地 ブルー 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-06	入院患者識別バンド 無地 レッド 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-07	入院患者識別バンド 無地 オレンジ 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7393-08	入院患者識別バンド 無地 パープル 1箱(100本人) SF-90ST	3,610	4,130			535						
0-7753-12	電子スバイロメータ(オートスバイロ)用マウスピース 100本入 M0U8029	3,500	4,500			811						
1-2155-02	保温・保冷ビーカー 600mL TL-GL600 1356	40,400	41,300	1718	1718							
1-2341-08	ビーカー 3L 818	3,000	3,100	1719	1719							
1-2420-11	ケミカルドラム PS-200AW	39,900	42,700	-	-							
1-3142-11	PTFE3枚羽根攪拌棒 M4	41,400	49,800	211	211							
1-3142-12	PTFE3枚羽根攪拌棒 M5	46,200	55,600	211	211							
1-3142-13	PTFE3枚羽根攪拌棒 M6	52,400	63,000	211	211							
1-3190-01	パソナコンパクトハンディークレー用温度コントローラー	59,000	67,800	103	103							
1-3472-01	オイルレスエアコンプレッサー DR-115-22L	102,000	110,000	392	392							
1-5902-11	A-PAP Pen レギュラー Φ14×140mm	5,010	5,850	1444	1444							
1-5902-12	A-PAP Pen ミニ Φ11×130mm	3,330	3,890	1444	1444							
1-6313-01	静電気用手袋 黒 アーステロン長 GO-8	12,000	13,200	2280	2280							
1-6639-02	DSZシリーズ実体顕微鏡 DSZ-445B-GS-260	239,000	250,950	760	760							
1-6885-01	マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)U底(フタ無し)・未滅菌 1箱(10枚×18袋入) 268152	63,500	67,900	1126	1126							
1-6885-02	マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)V底(フタ無し)・未滅菌 1箱(10枚×18袋入) 249570	60,900	65,200	1126	1126							
1-7364-06	細胞培養ベトリディッシュ 135mL(16個) 166508	32,600	34,900	1070	1070							
1-7364-11	細胞培養ベトリディッシュ 3mL 1箱(10個×50包入) 150460	32,900	35,200	1070	1070							
1-7364-12	細胞培養ベトリディッシュ 5mL 1箱(10個×28包入) 150462	22,700	24,300	1070	1070							
1-7364-13	細胞培養ベトリディッシュ 12.5mL 1箱(10個×15包入) 150464	24,500	26,200	1070	1070							
1-7364-14	細胞培養ベトリディッシュ 12.5mL 1箱(10個×24包入) 150466	38,600	41,300	1070	1070							
1-7364-15	細胞培養ベトリディッシュ 35mL 1箱(10個×8包入) 150468	35,700	38,200	1070	1070							
1-7365-01	イージーフラスコ 25cm2(ツープозиションキャップ)1箱(10個×20包入) 156340	48,500	51,900	1073	1073							
1-7365-02	イージーフラスコ 25cm2(0.2μmフィルターキャップ)1箱(10個×20包入) 156367	66,400	71,000	1073	1073							
1-7365-03	イージーフラスコ 75cm2(ツープозиションキャップ)1箱(5個×20包入) 156472	40,100	42,900	1073	1073							
1-7365-04	イージーフラスコ 75cm2(0.2μmフィルターキャップ)1箱(5個×20包入) 156499	53,600	57,400	1073	1073							
1-7365-05	イージーフラスコ 175cm2(ツープозиションキャップ)1箱(5個×6包入) 159920	30,900	33,100	1073	1073							
1-7365-06	イージーフラスコ 175cm2(0.2μmフィルターキャップ)1箱(5個×6包入) 159910	36,400	38,900	1073	1073							
1-7365-07	イージーフラスコ 225cm2(ツープозиションキャップ)1箱(5個×6包入) 159933	31,300	33,500	1073	1073							
1-7365-08	イージーフラスコ 225cm2(0.2μmフィルターキャップ)1箱(5個×6包入) 159934	35,900	38,400	1073	1073							
1-7366-01	マイクロウェルプレート(96穴)・フタ付き 細胞培養処理 ブラック 1箱(1枚×50袋入) 137101	41,200	44,100	1126	1126							
1-7366-02	マイクロウェルプレート(96穴)・フタ付き 細胞培養処理 ホワイト 1箱(1枚×50袋入) 136101	41,200	44,100	1126	1126							
1-7397-01	ビペットチップ 200本入 バルクパック入り 4530-00	8,100	8,380	1177	1177							
1-7895-14	超高音ボックス炉 KBF1700℃シリーズ W694×H705×D600mm KBF314N1	1,930,000	2,700,000	155	155							
1-7895-22	小型ボックス炉 KBF1250℃シリーズ W670×H950×D821mm KBF542N2	980,000	1,400,000	155	155							
1-7895-23	小型ボックス炉 KBF1250℃シリーズ W700×H1035×D1061mm KBF668N2	1,440,000	1,700,000	155	155							
1-8401-05	厚手ビーカー 1L Z11315408	9,200	9,400	1717	1717							
1-8407-10	共通搭合三角フラスコ O3O22949	5,200	5,300	1668	1668							
1-8407-16	NS共通搭合三角フラスコ 1000mL 241935402	7,000	7,150	1668	1668							
1-8491-02	セパラルフラスコ 丸形 (DURAN(R)) 4000mL 243957102	58,100	59,400	1683	1683							
1-8493-02	セパラルカバナー 四口 (DURAN(R)) TS29/32×3-TS14/23×1 125mm 243924702	62,600	64,000	1683	1683							
1-8547-03	スクリーキャップチューブ 1.5mL(自立型)1箱(500本入)	17,000	20,700	1114	1114							
1-8637-11	ペーパーウェス 235mm×170mm/巻 トーク430 1箱(2巻入)	7,570	8,710	2030	2030							
1-8773-01	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/平底) 125mL 1袋(24個入) 4112-0125	18,300	19,600	1092	1092							
1-8773-02	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/平底) 250mL 1袋(12個入) 4112-0250	9,800	10,800	1092	1092							
1-8773-03	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/平底) 500mL 1袋(12個入) 4112-0500	14,900	15,900	1092	1092							
1-8773-04	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/平底) 1000mL 1袋(6個入) 4112-1000	12,600	13,500	1092	1092							
1-8773-05	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/平底) 2000mL 1袋(4個入) 4112-2000	17,700	18,900	1092	1092							
1-8773-06	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/バップル底)125mL 1袋(24個入) 4113-0125	18,900	20,200	1092	1092							
1-8773-07	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/バップル底) 250mL 1袋(12個入) 4113-0250	10,800	11,600	1092	1092							
1-8773-08	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/バップル底) 500mL 1袋(12個入) 4113-0500	15,600	16,700	1092	1092							
1-8773-09	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/バップル底) 1000mL 1袋(6個入) 4113-1000	13,100	14,400	1092	1092							
1-8773-10	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/バップル底) 2000mL 1袋(4個入) 4113-2000	18,300	19,600	1092	1092							
1-8773-11	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/平底) 2800mL 1箱(4個入) 4112-2800	18,700	20,000	1092	1092							
1-8773-12	減菌三角フラスコ(ノーマルキャップ/バップル底) 2800mL 1箱(4個入) 4113-2800	19,900	21,300	1092	1092							
1-8848-15	ビーカー 10000mL 211068602	44,500	45,500	1715	1715							
1-8849-08	三角フラスコ (DURAN(R)) 3000mL 212166808	9,800	10,100	1669	1669							
1-9966-01	秤量瓶 23mL No.340	700	740	1508	1508							
2-097-01	PFAガス洗浄瓶 PFA100	49,000	56,400	1576	1576							
2-097-02	PFAガス洗浄瓶 PFA250	58,100	66,900	1576	1576							
2-097-03	PFAガス洗浄瓶 PFA500	67,300	77,500	1576	1576							
2-097-04	PFAガス洗浄瓶 PFA1000	84,900	97,700	1576	1576							
2-129-01	ステンレスシャーレ φ50×15×0.6mm	900	1,020	1088	1088	848						
2-129-02	ステンレスシャーレ φ60×20×0.6mm	940	1,080	1088	1088	848						
2-129-03	ステンレスシャーレ φ75×20×0.6mm	1,010	1,240	1088	1088	848						
2-129-04	ステンレスシャーレ φ90×20×0.6mm	1,180	1,360	1088	1088	848						
2-129-05	ステンレスシャーレ φ100×20×0.8mm	2,870	3,310	1088	1088	848						
2-129-06	ステンレスシャーレ φ120×25×0.8mm	3,530	4,110	1088	1088	848						
2-129-07	ステンレスシャーレ φ150×30×0.8mm	4,880	5,370	1088	1088	848						
2-129-08	ステンレスシャーレ φ200×35×1.0mm	7,530	8,520	1088	1088	848						
2-1967-02	平底フラスコ 100mL Z17112404	1,700	1,750	1673	1673							
2-2994-15	ポリカ密度計 3001620	16,000	16,800	702	702							
2-3127-19	1,4-ジオキサン 特級 500mL 04001785	1,500	2,500	1493	1493						591	
2-3127-43	試薬(研究開発用) 硫酸 500mL 190-05085	2,250	2,370	1493	1493						591	
2-3128-05	0.02M 過マンガン酸カリウム溶液 VS 500mL 42000365	1,400	1,600	1496	1496						594	
2-3128-06	0.005M 過マンガン酸カリウム溶液 VS 500mL 42000375	1,300	1,500	1496	1496						594	
2-3128-08	1mol/L 水酸化ナトリウム溶液 VS 500mL 42000485	900	1,100	1496	1496						594	
2-316-03	ウィスキングチューブ(透折用セルローズチューブ) Φ19.1mm×30.2mm×25m	11,100	13,000	1264	1264						562	
2-316-04	ウィスキングチューブ(透折用セルローズチューブ) Φ21.4mm×33.3mm×25m	25,400	26,300	1264	1264						562	
2-316-06	ウィスキングチューブ(透折用セルローズチューブ) Φ28.6mm×44.1mm×25m	34,200	35,100	1264	1264						562	
2-359-01	ニチアスソフトシール(R) No.9096-03	14,000	15,000	1967	1967							
2-359-02	ニチアスソフトシール(R) No.9096-06	14,100	15,100	1967	1967							
2-359-03	ニチアスソフトシール(R) No.9096-09	14,200	15,200	1967	1967							
2-359-04	ニチアスソフトシール(R) No.9096-12	14,200	15,200	1967	1967							
2-359-05	ニチアスソフトシール No.9096-R-φ10	23,700	26,100	1967	1967							
2-359-06	ニチアスソフトシール No.9096-R-φ12	26,900	29,500	1967	1967							
2-359-17	ニチアスソフトシールR 20×1mm No.9096-BT-20x1	26,400	29,100	1967	1967							
2-359-18	ニチアスソフトシールR 30×1mm No.9096-BT-30x1	43,600	48,000	1967	1967							
2-3647-08	セモリブデン酸六アンモニウム四水和物(粉末) 特級 25g 01002362	1,550	1,800	1493	1493							
2-3647-09	硫酸アンモニウム 特級 500g 0100											

2025年9月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2024 頁	アズビヤ2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ誌2023 頁	サイエンスカ ラ グ 頁	実習対策カ ラ グ 頁
2-377-01		PFAコイルチューブ 2×4 CH-4-PFA	11,200	11,800	1871	1871							
2-377-02		PFAコイルチューブ 4×6 CH-6-PFA	21,200	22,300	1871	1871							
2-377-03		PFAコイルチューブ 6×8 CH-8-PFA	32,300	34,000	1871	1871							
2-377-04		PFAコイルチューブ 8×10 CH-10-PFA	48,500	51,000	1871	1871							
2-377-05		PFAコイルチューブ 10×12 CH-12-PFA	73,200	76,900	1871	1871							
2-377-06		PFAコイルチューブ 1.59×3.17 CH-1/8-PFA	13,900	14,700	1871	1871							
2-377-07		PFAコイルチューブ 4.35×6.35 CH-1/4-PFA	24,900	26,200	1871	1871							
2-377-08		PFAコイルチューブ 7.52×9.52 CH-3/8-PFA	49,700	52,200	1871	1871							
2-377-09		PFAコイルチューブ 10.7×12.7 CH-1/2-PFA	74,600	78,400	1871	1871							
2-378-01		PTFEコイルチューブ 2×4 CH-4-PTFE	11,200	11,800	1871	1871							
2-378-02		PTFEコイルチューブ 4×6 CH-6-PTFE	21,200	22,300	1871	1871							
2-378-03		PTFEコイルチューブ 6×8 CH-8-PTFE	31,800	33,400	1871	1871							
2-378-04		PTFEコイルチューブ 8×10 CH-10-PTFE	48,500	51,000	1871	1871							
2-378-05		PTFEコイルチューブ 10×12 CH-12-PTFE	73,200	76,900	1871	1871							
2-378-06		PTFEコイルチューブ 1.59×3.17 CH-1/8-PTFE	13,900	14,700	1871	1871							
2-378-07		PTFEコイルチューブ 4.35×6.35 CH-1/4-PTFE	24,900	26,200	1871	1871							
2-378-08		PTFEコイルチューブ 7.52×9.52 CH-3/8-PTFE	49,700	52,200	1871	1871							
2-378-09		PTFEコイルチューブ 10.7×12.7 CH-1/2-PTFE	74,600	78,400	1871	1871							
2-3799-02		防水デジタル温度計 HACCPアラート機能付 WT-200	16,800	18,600	477	477		72					
2-3799-02-20		防水デジタル温度計 HACCPアラート機能付 校正証明書付 WT-200	28,800	30,600	477	477		72					
2-3939-01		遠心チューブ 15mL 50本/袋×10袋入 339650	29,400	32,300	1778	1778							
2-3939-02		遠心チューブ 15mL 25本/ラック×20ラック入 339651	35,200	38,600	1778	1778							
2-3939-03		遠心チューブ 50mL 25本/袋×20袋入 339652	37,900	41,600	1778	1778							
2-3939-04		遠心チューブ 50mL 25本/ラック×12ラック入 339653	27,100	29,700	1778	1778							
2-5464-01		マルチディッシュ 丸型(4ウエル)1箱(4枚×30袋入) 178740	51,500	56,300	1079	1079							
2-5464-02		マルチディッシュ 丸型(6ウエル)1箱(1枚×75袋入) 140675	39,000	42,800	1079	1079							
2-5464-03		マルチディッシュ 丸型(12ウエル)1箱(1枚×75袋入) 150628	42,900	47,100	1079	1079							
2-5464-04		マルチディッシュ 丸型(24ウエル)1箱(1枚×75袋入) 142475	45,400	49,900	1079	1079							
2-5464-05		マルチディッシュ 丸型(48ウエル)1箱(1枚×75袋入) 150687	48,500	53,300	1079	1079							
2-5465-01		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) U底(フタ付き)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 163320	30,900	33,900	1078	1078							
2-5465-02		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) 平底(フタ付き)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 167008	30,900	33,200	1078	1078							
2-5465-03		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) U底(フタ無し)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 143761	26,100	28,700	1078	1078							
2-5465-04		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) 平底(フタ無し)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 168055	26,100	28,700	1078	1078							
2-5466-04		組織培養フラスコ 260mL 1ケース(5個×10包入) 153732	19,000	20,900	1073	1073							
2-5466-05		組織培養フラスコ 800mL 1ケース(4個×8包入) 156502	31,800	34,900	1073	1073							
2-5471-01		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) U底(フタ無し)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 262162	20,400	22,500	1126	1126							
2-5471-02		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) V底(フタ無し)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 249662	20,400	22,500	1126	1126							
2-5471-04		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) 平底(フタ無し)・未減菌 1箱(5枚×12袋入) 269620	22,100	24,300	1126	1126							
2-5471-05		マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) 平底(フタ無し)・γ線減菌済 1箱(1枚×50袋入) 269787	20,400	22,500	1126	1126							
2-5476-08		遠流管 200mL 1/4入 4個×12入 376813	22,000	24,200	1779	1779							
2-5476-12		200mL遠流管用6本立てラック 374179	7,300	8,100	1779	1779							
2-6425-04		減菌採水瓶 1000mLハイボイ入 50袋入	22,400	23,700	597	597							
2-6425-08		減菌採水瓶 1000mLハイボイ無 50袋入 07-005-01	21,000	22,200	597	597							
2-6425-13		減菌採水瓶 500mLハイボイ入 100袋入	29,400	31,000	597	597							
2-6425-17		減菌採水瓶 500mLハイボイ無 100袋入	25,200	26,500	597	597							
2-7734-01		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A20-21	63,900	72,500	682	682							
2-7734-02		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A50-21	63,900	72,500	682	682							
2-7734-03		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A100-21	61,300	69,900	682	682							
2-7734-04		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A200-21	61,300	69,900	682	682							
2-7734-05		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A300-21	61,300	69,900	682	682							
2-7734-06		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A500-21	61,300	69,900	682	682							
2-7734-07		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-B1-21	61,300	69,900	682	682							
2-7734-08		面積式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-B2-21	61,300	69,900	682	682							
2-9547-03		ステンレスカップ薬配タイプ 200mL	1,500	1,800	1634	1634							
2-9607-01		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/平底) 125mL 1箱(24個入) 4115-0125	18,600	20,300	1092	1092							
2-9607-02		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/平底) 250mL 1箱(12個入) 4115-0250	10,800	11,900	1092	1092							
2-9607-03		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/平底) 500mL 1箱(12個入) 4115-0500	15,500	17,000	1092	1092							
2-9607-04		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/平底) 1000mL 1箱(6個入) 4115-1000	12,900	14,100	1092	1092							
2-9607-05		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/平底) 2000mL 1箱(4個入) 4115-2000	18,800	20,500	1092	1092							
2-9607-06		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/バフフル底) 125mL 1箱(24個入) 4116-0125	19,300	21,100	1092	1092							
2-9607-07		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/バフフル底) 250mL 1箱(12個入) 4116-0250	11,600	12,700	1092	1092							
2-9607-08		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/バフフル底) 500mL 1箱(12個入) 4116-0500	16,200	17,800	1092	1092							
2-9607-09		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/バフフル底) 1000mL 1箱(6個入) 4116-1000	13,400	14,700	1092	1092							
2-9607-10		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/バフフル底) 2000mL 1箱(4個入) 4116-2000	19,400	21,200	1092	1092							
2-9607-11		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/平底) 2800mL 1箱(4個入) 4115-2800	20,500	22,500	1092	1092							
2-9607-12		減菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ/バフフル底) 2800mL 1箱(4個入) 4116-2800	20,900	22,900	1092	1092							
2-9802-14		レーザー保護メガネ クリア90% 562S300	23,100	23,900	2229	2229							
3-038-01		自立型スーパークリア遠流管 50mL 500本入 82018-052	25,100	30,400	1773	1773							
3-038-02		自立型スーパークリア遠流管 50mL 50本×10袋入 減菌済 82018-050	40,500	46,200	1773	1773							
3-1794-01		ラインテープ 白 PVCLT101	1,360	1,430						42			
3-1794-02		ラインテープ 黄 PVCLT101	1,360	1,430						42			
3-1794-03		ラインテープ (トラ) 50mm×33m×0.15mm PVCLT101	1,360	1,470						24			
3-295-03		ディスポ丸底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-572	17,700	18,100	1762	1762							
3-295-04		ディスポ丸底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-574	24,600	25,100	1762	1762							
3-3382-30		銅製試薬 0.5mol/L(N/2) 水酸化ナトリウム溶液 500mL 42000495	1,100	1,300	1495	1495							
3-482-01		環型ワグネルポット ICW-2	1,800	2,200	2084	2084						594	
3-482-02		環型ワグネルポット ICW-1	2,400	3,000	2084	2084							
3-5220-01		IVF用4ウェルマルチディッシュ(体外受精用) 66×66mm 1箱(4個/包×30包入) 144444	57,900	62,000	1071	1071	-						
3-5220-02		IVF用4ウェルマルチディッシュ(体外受精用) 66×66mm 1箱(4個/包×30包入) 179830	47,300	50,600	1071	1071	-						
3-5220-03		IVF用35mmディッシュ(体外受精用) 40×12mm 1箱(10個/包×50包入) 150255	44,800	47,900	1071	1071	-						
3-5220-04		IVF用60mmディッシュ(体外受精用) 60×15mm 1箱(10個/包×40包入) 150270	38,600	41,300	1071	1071	-						
3-5220-05		IVF用90mmディッシュ(体外受精用) 92×17mm 1箱(10個/包×15包入) 150380	29,700	31,800	1071	1071	-						
3-5439-01		ハンディシーラー USBタイプ	2,600	2,800	2037	2037							
3-549-04		高速対応クロソ回転子 58947-826	2,200	2,280	252	252							
3-567-02		リングクランプ M 21572-137	21,000	21,400	1823	1823							
3-582-01		スーパークリアー遠流管 15mL 50本×10袋入 93000-022	34,000	37,000	1773	1773							
3-582-02		スーパークリアー遠流管 50mL 50本×10袋入 93000-032	36,000	41,300	1773	1773							
3-583-12		遮光遠流管(減菌済) 50mL 50本入 10025-682	5,500	5,750	1778	1778							
3-6025-01-20		4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付 HSI20385	12,200	12,870	2048	2048							
3-6121-01		薬品標準広口洗浄瓶 (Azlon) 250mL アセトン WGW531VTML	2,200	2,350	1574	1574							
3-6129-01		極厚ビーカー 150mL 211072909	2,200	2,250	1716	1716							
3-6263-01		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX 紫 BCS-405	37,900	39,600	1144	1144							
3-6263-02		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX 緑 BCS-405G	37,900	39,600	1144	1144							
3-6263-03		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX オレンジ BCS-405O	37,900	39,600	1144	1144							
3-6263-04		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell LX ピンク BCS-405PK	37,900	39,600	1144	1144							
3-6263-05		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FTS30 紫 BCS-170	100,000	107,000	1144	1144							
3-6263-06		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FTS30 緑 BCS-170G	103,000	107,000	1144	1144							
3-6263-07		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FTS30 オレンジ BCS-170O	103,000	107,000	1144	1144							
3-6263-08		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell FTS30 ピンク BCS-170PK	103,000	107,000	1144	1144							
3-6263-09		アルコウルフリー細胞凍結コンテナー CoolCell 5mL LX 紫 BCS-406	50,300	52,400	1144	1144							
3-6263-1													

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2024 頁	アズビエア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実用対策カ タログ 頁
4-5917-29	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 1.0mm	4,400	6,480	325	325							
4-5917-30	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 850 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-31	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 710 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-32	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 600 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-33	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 500 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-34	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 425 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-35	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 355 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-36	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 300 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-37	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 250 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-38	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 212 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-39	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 180 μm	4,400	6,280	325	325							
4-5917-40	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 160 μm	9,900	8,800	325	325							
4-5917-41	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 150 μm	4,400	6,480	325	325							
4-5917-42	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 125 μm	4,700	6,480	325	325							
4-5917-43	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 106 μm	4,700	6,480	325	325							
4-5917-44	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 100 μm	8,200	8,850	325	325							
4-5917-45	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 90 μm	4,700	6,480	325	325							
4-5917-46	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 75 μm	4,700	6,480	325	325							
4-5917-47	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 63 μm	6,400	7,800	325	325							
4-5917-48	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 53 μm	7,900	8,850	325	325							
4-5917-49	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 46 μm	10,200	11,400	325	325							
4-5917-50	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 45 μm	9,400	10,500	325	325							
4-5917-51	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 40 μm	9,400	13,800	325	325							
4-5917-52	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 38 μm	13,700	14,300	325	325							
4-5917-53	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 32 μm	18,700	17,100	325	325							
4-5917-54	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 25 μm	21,900	20,100	325	325							
4-5917-55	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20 目開き 20 μm	37,900	35,900	325	325							
4-5917-56	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20用受皿 蓋セット	4,400	5,660	325	325							
4-5917-57	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20用受皿	2,700	3,810	325	325							
4-5917-58	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20用蓋	2,400	2,690	325	325							
4-5917-59	ステンレス製試験ふい φ50×深さ20用中間受け器	4,700	6,080	325	325							
4-5919-13	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 16.0mm	7,800	8,390	325	325							
4-5919-14	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 13.2mm	7,800	8,390	325	325							
4-5919-15	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 11.2mm	7,800	8,390	325	325							
4-5919-16	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 9.5mm	6,400	8,300	325	325							
4-5919-17	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 8.0mm	6,400	8,000	325	325							
4-5919-18	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 6.7mm	6,400	8,000	325	325							
4-5919-19	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 5.6mm	6,400	8,000	325	325							
4-5919-20	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 4.75mm	6,400	8,000	325	325							
4-5919-21	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 4.0mm	6,400	8,000	325	325							
4-5919-22	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 3.35mm	6,200	7,910	325	325							
4-5919-23	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 2.8mm	6,200	7,910	325	325							
4-5919-24	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 2.36mm	6,200	7,910	325	325							
4-5919-25	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 2.0mm	6,200	7,910	325	325							
4-5919-26	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 1.7mm	6,200	7,700	325	325							
4-5919-27	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 1.4mm	6,200	7,700	325	325							
4-5919-28	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 1.18mm	6,200	7,700	325	325							
4-5919-29	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 1.0mm	6,200	7,700	325	325							
4-5919-30	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 850 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-31	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 710 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-32	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 600 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-33	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 500 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-34	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 425 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-35	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 355 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-36	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 300 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-37	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 250 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-38	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 212 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-39	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 180 μm	6,200	7,500	325	325							
4-5919-40	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 160 μm	12,300	10,300	325	325							
4-5919-41	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 150 μm	6,200	7,600	325	325							
4-5919-42	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 125 μm	6,400	7,700	325	325							
4-5919-43	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 106 μm	6,400	7,700	325	325							
4-5919-44	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 100 μm	11,700	10,300	325	325							
4-5919-45	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 90 μm	6,400	7,700	325	325							
4-5919-46	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 75 μm	6,400	7,700	325	325							
4-5919-47	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 63 μm	8,800	10,100	325	325							
4-5919-48	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 53 μm	10,200	11,000	325	325							
4-5919-49	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 46 μm	11,100	14,100	325	325							
4-5919-50	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 45 μm	12,000	14,500	325	325							
4-5919-51	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 40 μm	13,700	17,700	325	325							
4-5919-52	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 38 μm	16,600	19,600	325	325							
4-5919-53	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 32 μm	35,000	29,700	325	325							
4-5919-54	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 25 μm	37,900	36,100	325	325							
4-5919-55	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45 目開き 20 μm	69,900	64,100	325	325							
4-5919-56	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45用受皿 蓋セット	5,900	7,510	325	325							
4-5919-57	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45用受皿	3,800	4,930	325	325							

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニーワーズ 2024 頁	アズビエア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ2023 頁	サイエンスカ タ ログ 頁	実用対策カ タ ログ 頁
4-5919-58	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45用蓋	2,700	3,100	325	325							
4-5919-59	ステンレス製試験ふい φ100×深さ45用中間受け器	6,400	7,800	325	325							
4-5920-06	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 53.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-07	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 45.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-08	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 37.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-09	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 31.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-10	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 26.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-11	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 22.4mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-12	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 19.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-13	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 16.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-14	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 13.2mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-15	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 11.2mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-16	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 9.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5920-17	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 8.0mm	7,900	9,850	325	325							
4-5920-18	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 6.7mm	7,900	9,850	325	325							
4-5920-19	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 5.6mm	7,900	9,850	325	325							
4-5920-20	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 4.75mm	7,900	9,850	325	325							
4-5920-21	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 4.0mm	7,900	9,850	325	325							
4-5920-22	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 3.35mm	7,300	9,730	325	325							
4-5920-23	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 2.8mm	7,300	9,730	325	325							
4-5920-24	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 2.36mm	7,300	9,730	325	325							
4-5920-25	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 2.0mm	7,300	9,730	325	325							
4-5920-26	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 1.7mm	7,300	9,430	325	325							
4-5920-27	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 1.4mm	7,300	9,430	325	325							
4-5920-28	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 1.18mm	7,300	9,430	325	325							
4-5920-29	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 1.0mm	7,300	9,430	325	325							
4-5920-30	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 850 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-31	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 710 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-32	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 600 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-33	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 500 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-34	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 425 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-35	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 355 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-36	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 300 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-37	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 250 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-38	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 212 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-39	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 180 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5920-40	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 160 μm	16,900	14,500	325	325							
4-5920-41	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 150 μm	7,300	9,430	325	325							
4-5920-42	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 125 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5920-43	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 106 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5920-44	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 100 μm	12,000	14,500	325	325							
4-5920-45	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 90 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5920-46	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 75 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5920-47	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 63 μm	10,200	12,600	325	325							
4-5920-48	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 53 μm	11,100	13,300	325	325							
4-5920-49	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 46 μm	13,100	15,700	325	325							
4-5920-50	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 45 μm	13,700	16,700	325	325							
4-5920-51	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 40 μm	16,100	20,100	325	325							
4-5920-52	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 38 μm	21,000	24,400	325	325							
4-5920-53	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 32 μm	39,400	37,100	325	325							
4-5920-54	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 25 μm	43,700	43,100	325	325							
4-5920-55	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45 目開き 20 μm	110,100	98,100	325	325							
4-5920-56	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45用受皿 蓋セット	7,300	9,230	325	325							
4-5920-57	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45用受皿	5,000	6,560	325	325							
4-5920-58	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45用蓋	3,000	3,390	325	325							
4-5920-59	ステンレス製試験ふい φ150×深さ45用中間受け器	7,900	9,550	325	325							
4-5921-06	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 53.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-07	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 45.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-08	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 37.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-09	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 31.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-10	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 26.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-11	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 22.4mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-12	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 19.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-13	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 16.0mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-14	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 13.2mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-15	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 11.2mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-16	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 9.5mm	7,900	10,100	325	325							
4-5921-17	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 8.0mm	7,900	9,850	325	325							
4-5921-18	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 6.7mm	7,900	9,850	325	325							
4-5921-19	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 5.6mm	7,900	9,850	325	325							
4-5921-20	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 4.75mm	7,900	9,850	325	325							
4-5921-21	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 4.0mm	7,900	9,850	325	325							
4-5921-22	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 3.35mm	7,300	9,730	325	325							
4-5921-23	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 2.8mm	7,300	9,730	325	325							
4-5921-24	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 2.36mm	7,300	9,730	325	325							
4-5921-25	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 2.0mm	7,300	9,730	325	325							
4-5921-26	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 1.7mm	7,300	9,430	325	325							
4-5921-27	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 1.4mm	7,300	9,430	325	325							
4-5921-28	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 1.18mm	7,300	9,430	325	325							
4-5921-29	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 1.0mm	7,300	9,430	325	325							
4-5921-30	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 850 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-31	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 710 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-32	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 600 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-33	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 500 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-34	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 425 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-35	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 355 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-36	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 300 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-37	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 250 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-38	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 212 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-39	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 180 μm	7,300	9,130	325	325							
4-5921-40	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 160 μm	16,900	14,500	325	325							
4-5921-41	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 150 μm	7,300	9,430	325	325							
4-5921-42	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 125 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5921-43	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 106 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5921-44	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 100 μm	12,000	14,500	325	325							
4-5921-45	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 90 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5921-46	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 75 μm	7,900	9,750	325	325							
4-5921-47	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 63 μm	10,200	12,600	325	325							
4-5921-48	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 53 μm	11,100	13,300	325	325							
4-5921-49	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 46 μm	13,100	15,700	325	325							
4-5921-50	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 45 μm	13,700	16,700	325	325							
4-5921-51	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 40 μm	16,100	20,100	325	325							
4-5921-52	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 38 μm	21,000	24,400	325	325							
4-5921-53	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 32 μm	39,400	37,100	325	325							
4-5921-54	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 25 μm	43,700	43,100	325	325							
4-5921-55	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60 目開き 20 μm	110,100	98,100	325	325							
4-5921-56	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60用受皿 蓋セット	7,300	9,230	325	325							
4-5921-57	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60用受皿	5,000	6,560	325	325							
4-5921-58	ステンレス製試験ふい φ150×深さ60用蓋	3,000	3,390	325	325							
4-5921-59	ステンレス製試験ふい φ											

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 編冊2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニーワース 2024 頁	アズビエア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実用対策カ タログ 頁
4-5922-11	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 22.4mm	8,200	10,300	325	325							
4-5922-12	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 19.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5922-13	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 16.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5922-14	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 13.2mm	8,200	10,300	325	325							
4-5922-15	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 11.2mm	8,200	10,300	325	325							
4-5922-16	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 9.5mm	8,200	10,300	325	325							
4-5922-17	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 8.0mm	8,200	10,100	325	325							
4-5922-18	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 6.7mm	8,200	10,100	325	325							
4-5922-19	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 5.6mm	8,200	10,100	325	325							
4-5922-20	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 4.75mm	8,200	10,100	325	325							
4-5922-21	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 4.0mm	8,200	10,100	325	325							
4-5922-22	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 3.35mm	7,600	9,930	325	325							
4-5922-23	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 2.8mm	7,600	9,930	325	325							
4-5922-24	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 2.36mm	7,600	9,930	325	325							
4-5922-25	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 2.0mm	7,600	9,930	325	325							
4-5922-26	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 1.7mm	7,600	9,630	325	325							
4-5922-27	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 1.4mm	7,600	9,630	325	325							
4-5922-28	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 1.18mm	7,600	9,630	325	325							
4-5922-29	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 1.0mm	7,600	9,630	325	325							
4-5922-30	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 850 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-31	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 710 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-32	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 600 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-33	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 500 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-34	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 425 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-35	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 355 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-36	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 300 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-37	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 250 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-38	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 212 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-39	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 180 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5922-40	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 160 μm	17,500	14,900	325	325							
4-5922-41	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 150 μm	7,600	9,630	325	325							
4-5922-42	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 125 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5922-43	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 106 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5922-44	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 100 μm	12,300	14,900	325	325							
4-5922-45	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 90 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5922-46	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 75 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5922-47	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 63 μm	10,500	13,100	325	325							
4-5922-48	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 53 μm	11,400	13,700	325	325							
4-5922-49	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 46 μm	13,400	16,000	325	325							
4-5922-50	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 45 μm	14,000	17,100	325	325							
4-5922-51	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 40 μm	16,300	20,300	325	325							
4-5922-52	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 38 μm	21,300	24,700	325	325							
4-5922-53	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 32 μm	42,300	40,100	325	325							
4-5922-54	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 25 μm	46,600	46,000	325	325							
4-5922-55	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45 目開き 20 μm	114,000	105,000	325	325							
4-5922-56	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45用受皿 蓋セット	7,600	9,630	325	325							
4-5922-57	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45用受皿	5,300	6,680	325	325							
4-5922-58	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45用蓋	3,200	3,400	325	325							
4-5922-59	ステンレス製試験ふい φ200×深さ45用中間受け器	8,200	9,850	325	325							
4-5923-01	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き125.0mm	8,200	10,900	325	325							
4-5923-02	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き106.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-03	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 90.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-04	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 75.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-05	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 63.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-06	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 53.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-07	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 45.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-08	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 37.5mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-09	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 31.5mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-10	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 26.5mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-11	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 22.4mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-12	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 19.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-13	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 16.0mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-14	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 13.2mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-15	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 11.2mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-16	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 9.5mm	8,200	10,300	325	325							
4-5923-17	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 8.0mm	8,200	10,100	325	325							
4-5923-18	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 6.7mm	8,200	10,100	325	325							
4-5923-19	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 5.6mm	8,200	10,100	325	325							
4-5923-20	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 4.75mm	8,200	10,100	325	325							
4-5923-21	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 4.0mm	8,200	10,100	325	325							
4-5923-22	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 3.35mm	7,600	9,930	325	325							
4-5923-23	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 2.8mm	7,600	9,930	325	325							
4-5923-24	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 2.36mm	7,600	9,930	325	325							
4-5923-25	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 2.0mm	7,600	9,930	325	325							
4-5923-26	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 1.7mm	7,600	9,630	325	325							
4-5923-27	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 1.4mm	7,600	9,630	325	325							
4-5923-28	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 1.18mm	7,600	9,630	325	325							
4-5923-29	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 1.0mm	7,600	9,630	325	325							
4-5923-30	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 850 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-31	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 710 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-32	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 600 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-33	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 500 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-34	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 425 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-35	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 355 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-36	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 300 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-37	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 250 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-38	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 212 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-39	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 180 μm	7,600	9,230	325	325							
4-5923-40	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 160 μm	17,500	14,900	325	325							
4-5923-41	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 150 μm	7,600	9,630	325	325							
4-5923-42	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 125 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5923-43	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 106 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5923-44	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 100 μm	12,300	14,900	325	325							
4-5923-45	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 90 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5923-46	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 75 μm	8,200	9,950	325	325							
4-5923-47	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 63 μm	10,500	13,100	325	325							
4-5923-48	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 53 μm	11,400	13,700	325	325							
4-5923-49	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 46 μm	13,400	16,000	325	325							
4-5923-50	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 45 μm	14,000	17,100	325	325							
4-5923-51	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 40 μm	16,300	20,300	325	325							
4-5923-52	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 38 μm	21,300	24,700	325	325							
4-5923-53	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 32 μm	42,300	40,100	325	325							
4-5923-54	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 25 μm	46,600	46,000	325	325							
4-5923-55	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60 目開き 20 μm	114,000	105,000	325	325							
4-5923-56	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60用受皿 蓋セット	7,600	9,630	325	325							
4-5923-57	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60用受皿	5,300	6,680	325	325							
4-5923-58	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60用蓋	3,200	3,400	325	325							
4-5923-59	ステンレス製試験ふい φ200×深さ60用中間受け器	8,200	9,850	325	325							
4-5924-01	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き125.0mm	26,200	28,000	325	325							
4-												

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナピル2024 頁	サニークス 2024 頁	アズビユ2025 頁	アズツール 2021 頁	ナピル2023 頁	サイエンスカ タ ログ 頁	実務対策カ タ グ 頁
4-5924-13	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 16.0mm	26,200	29,600	325	325							
4-5924-14	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 13.2mm	26,200	29,600	325	325							
4-5924-15	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 11.2mm	26,200	29,600	325	325							
4-5924-16	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 9.5mm	26,200	29,600	325	325							
4-5924-17	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 8.0mm	21,900	26,500	325	325							
4-5924-18	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 6.7mm	21,900	26,500	325	325							
4-5924-19	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 5.6mm	21,900	26,500	325	325							
4-5924-20	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 4.75mm	21,900	26,500	325	325							
4-5924-21	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 4.0mm	21,900	26,500	325	325							
4-5924-22	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 3.35mm	20,400	24,700	325	325							
4-5924-23	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 2.8mm	20,400	24,700	325	325							
4-5924-24	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 2.36mm	20,400	24,700	325	325							
4-5924-25	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 2.0mm	20,400	24,700	325	325							
4-5924-26	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 1.7mm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-27	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 1.4mm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-28	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 1.18mm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-29	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 1.0mm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-30	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 850 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-31	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 710 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-32	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 600 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-33	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 500 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-34	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 425 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-35	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 355 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-36	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 300 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-37	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 250 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-38	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 212 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-39	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 180 μm	20,400	23,100	325	325							
4-5924-40	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 160 μm	30,600	33,900	325	325							
4-5924-41	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 150 μm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-42	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 125 μm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-43	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 106 μm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-44	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 100 μm	30,600	33,900	325	325							
4-5924-45	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 90 μm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-46	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 75 μm	20,400	24,100	325	325							
4-5924-47	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 63 μm	27,700	31,100	325	325							
4-5924-48	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 53 μm	30,600	34,500	325	325							
4-5924-49	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 46 μm	33,500	42,100	325	325							
4-5924-50	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 45 μm	37,900	41,900	325	325							
4-5924-51	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 40 μm	43,700	53,100	325	325							
4-5924-52	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 38 μm	52,500	56,800	325	325							
4-5924-53	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 32 μm	108,000	98,700	325	325							
4-5924-54	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 25 μm	117,000	109,000	325	325							
4-5924-55	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60 目開き 20 μm	300,000	225,000	325	325							
4-5924-56	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60用受皿 蓋セット	24,800	28,100	325	325							
4-5924-57	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60用受皿	17,500	18,500	325	325							
4-5924-58	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60用蓋	13,100	11,000	325	325							
4-5924-59	ステンレス製試験ふい φ300×深さ60用中間受け器	21,900	28,100	325	325							
4-5925-01	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き125.0mm	26,200	30,000	325	325							
4-5925-02	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き106.0mm	26,200	30,000	325	325							
4-5925-03	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 90.0mm	26,200	30,000	325	325							
4-5925-04	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 75.0mm	26,200	30,000	325	325							
4-5925-05	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 63.0mm	26,200	30,000	325	325							
4-5925-06	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 53.0mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-07	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 45.0mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-08	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 37.5mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-09	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 31.5mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-10	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 26.5mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-11	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 22.4mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-12	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 19.0mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-13	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 16.0mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-14	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 13.2mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-15	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 11.2mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-16	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 9.5mm	26,200	32,000	325	325							
4-5925-17	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 8.0mm	21,900	27,100	325	325							
4-5925-18	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 6.7mm	21,900	27,100	325	325							
4-5925-19	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 5.6mm	21,900	27,100	325	325							
4-5925-20	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 4.75mm	21,900	27,100	325	325							
4-5925-21	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 4.0mm	21,900	27,100	325	325							
4-5925-22	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 3.35mm	20,400	25,300	325	325							
4-5925-23	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 2.8mm	20,400	25,300	325	325							
4-5925-24	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 2.36mm	20,400	25,300	325	325							
4-5925-25	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 2.0mm	20,400	25,300	325	325							
4-5925-26	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 1.7mm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-27	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 1.4mm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-28	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 1.18mm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-29	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 1.0mm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-30	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 850 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-31	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 710 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-32	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 600 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-33	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 500 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-34	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 425 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-35	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 355 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-36	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 300 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-37	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 250 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-38	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 212 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-39	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 180 μm	20,400	23,800	325	325							
4-5925-40	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 160 μm	30,600	34,900	325	325							
4-5925-41	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 150 μm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-42	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 125 μm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-43	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 106 μm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-44	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 100 μm	30,600	34,900	325	325							
4-5925-45	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 90 μm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-46	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 75 μm	20,400	24,700	325	325							
4-5925-47	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 63 μm	27,700	31,800	325	325							
4-5925-48	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 53 μm	30,600	35,100	325	325							
4-5925-49	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 46 μm	33,500	43,100	325	325							
4-5925-50	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 45 μm	37,900	42,500	325	325							
4-5925-51	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 40 μm	43,700	53,500	325	325							
4-5925-52	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 38 μm	52,500	56,500	325	325							
4-5925-53	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 32 μm	108,000	102,000	325	325							
4-5925-54	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 25 μm	117,000	112,000	325	325							
4-5925-55	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100 目開き 20 μm	300,000	229,000	325	325							
4-5925-56	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100用受皿 蓋セット	24,800	29,300	325	325							
4-5925-57	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100用受皿	17,500	19,800	325	325							
4-5925-58	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100用蓋	13,100	11,000	325	325							
4-5925-59	ステンレス製試験ふい φ300×深さ100用中間受け器	21,900	29,300	325	325							
4-5926-01	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き125.0mm	32,100	33,500	325	325							
4-5926-02	ステンレス											

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2025 頁	サンアース 2025 頁	ナビ2024 頁	サニークス 2024 頁	アズビユア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	サイエンスカ タ ログ 頁	実害対策カ タ ログ 頁
4-5926-15	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 11.2mm	32,100	36,100	325	325							
4-5926-16	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 9.5mm	32,100	36,100	325	325							
4-5926-17	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 8.0mm	27,700	33,000	325	325							
4-5926-18	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 6.7mm	27,700	33,000	325	325							
4-5926-19	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 5.6mm	27,700	33,000	325	325							
4-5926-20	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 4.75mm	27,700	33,000	325	325							
4-5926-21	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 4.0mm	27,700	33,000	325	325							
4-5926-22	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 3.35mm	26,200	31,100	325	325							
4-5926-23	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 2.8mm	26,200	31,100	325	325							
4-5926-24	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 2.36mm	26,200	31,100	325	325							
4-5926-25	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 2.0mm	26,200	31,100	325	325							
4-5926-26	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 1.7mm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-27	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 1.4mm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-28	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 1.18mm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-29	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 1.0mm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-30	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 850 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-31	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 710 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-32	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 600 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-33	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 500 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-34	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 425 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-35	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 355 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-36	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 300 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-37	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 250 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-38	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 212 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-39	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 180 μm	26,200	29,800	325	325							
4-5926-40	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 160 μm	35,000	44,500	325	325							
4-5926-41	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 150 μm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-42	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 125 μm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-43	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 106 μm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-44	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 100 μm	35,000	44,500	325	325							
4-5926-45	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 90 μm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-46	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 75 μm	26,200	30,400	325	325							
4-5926-47	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 63 μm	32,100	35,500	325	325							
4-5926-48	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 53 μm	35,000	38,900	325	325							
4-5926-49	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 46 μm	36,400	47,400	325	325							
4-5926-50	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 45 μm	42,300	46,500	325	325							
4-5926-51	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 40 μm	48,100	59,100	325	325							
4-5926-52	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100 目開き 38 μm	59,700	62,800	325	325							
4-5926-56	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100用受皿 蓋セット	27,700	33,900	325	325							
4-5926-57	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100用受皿	20,400	21,900	325	325							
4-5926-58	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100用蓋	16,100	14,300	325	325							
4-5926-59	ステンレス製試験ふい φ350×深さ100用中間受け器	27,700	33,900	325	325							
4-5927-01	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き125.0mm	35,000	38,100	325	325							
4-5927-02	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き106.0mm	35,000	38,100	325	325							
4-5927-03	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 90.0mm	35,000	38,100	325	325							
4-5927-04	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 75.0mm	35,000	38,100	325	325							
4-5927-05	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 63.0mm	35,000	38,100	325	325							
4-5927-06	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 53.0mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-07	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 45.0mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-08	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 37.5mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-09	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 31.5mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-10	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 26.5mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-11	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 22.4mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-12	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 19.0mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-13	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 16.0mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-14	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 13.2mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-15	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 11.2mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-16	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 9.5mm	35,000	39,100	325	325							
4-5927-17	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 8.0mm	29,200	35,200	325	325							
4-5927-18	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 6.7mm	29,200	35,200	325	325							
4-5927-19	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 5.6mm	29,200	35,200	325	325							
4-5927-20	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 4.75mm	29,200	35,200	325	325							
4-5927-21	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 4.0mm	29,200	35,200	325	325							
4-5927-22	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 3.35mm	27,700	33,300	325	325							
4-5927-23	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 2.8mm	27,700	33,300	325	325							
4-5927-24	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 2.36mm	27,700	33,300	325	325							
4-5927-25	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 2.0mm	27,700	33,300	325	325							
4-5927-26	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 1.7mm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-27	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 1.4mm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-28	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 1.18mm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-29	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 1.0mm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-30	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 850 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-31	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 710 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-32	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 600 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-33	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 500 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-34	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 425 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-35	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 355 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-36	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 300 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-37	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 250 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-38	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 212 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-39	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 180 μm	27,700	32,100	325	325							
4-5927-40	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 160 μm	36,400	47,000	325	325							
4-5927-41	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 150 μm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-42	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 125 μm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-43	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 106 μm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-44	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 100 μm	36,400	47,000	325	325							
4-5927-45	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 90 μm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-46	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 75 μm	27,700	32,700	325	325							
4-5927-47	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 63 μm	33,500	37,700	325	325							
4-5927-48	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 53 μm	36,400	41,000	325	325							
4-5927-49	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 46 μm	40,800	50,100	325	325							
4-5927-50	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 45 μm	43,700	49,100	325	325							
4-5927-51	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 40 μm	51,000	61,100	325	325							
4-5927-52	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100 目開き 38 μm	61,200	65,100	325	325							
4-5927-56	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100用受皿 蓋セット	30,600	35,500	325	325							
4-5927-57	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100用受皿	23,300	22,500	325	325							
4-5927-58	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100用蓋	17,500	15,100	325	325							
4-5927-59	ステンレス製試験ふい φ360×深さ100用中間受け器	29,200	35,500	325	325							
4-5928-01	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き125.0mm	40,800	42,100	325	325							
4-5928-02	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き106.0mm	40,800	42,100	325	325							
4-5928-03	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 90.0mm	40,800	42,100	325	325							
4-5928-04	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 75.0mm	40,800	42,100	325	325							
4-5928-05	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 63.0mm	40,800	42,100	325	325							
4-5928-06	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 53.0mm	40,800	44,100	325	325							
4-5928-07	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 45.0mm	40,800	44,100	325	325							
4-5928-08	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 37.5mm	40,800	44,100	325	325							
4-5928-09	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 31.5mm	40,800	44,100	325	325			</				

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニーワース 2024 頁	アズビユ2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
4-5928-23	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 2.8mm	33,500	38,300	325	325							
4-5928-24	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 2.36mm	33,500	38,300	325	325							
4-5928-25	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 2.0mm	33,500	38,300	325	325							
4-5928-26	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 1.7mm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-27	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 1.4mm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-28	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 1.18mm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-29	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 1.0mm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-30	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 850 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-31	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 710 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-32	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 600 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-33	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 500 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-34	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 425 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-35	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 355 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-36	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 300 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-37	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 250 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-38	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 212 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-39	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 180 μm	33,500	37,100	325	325							
4-5928-40	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 160 μm	42,300	52,100	325	325							
4-5928-41	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 150 μm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-42	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 125 μm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-43	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 108 μm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-44	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 100 μm	42,300	52,100	325	325							
4-5928-45	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 90 μm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-46	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 75 μm	33,500	37,700	325	325							
4-5928-47	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 63 μm	39,400	43,100	325	325							
4-5928-48	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 53 μm	42,300	46,500	325	325							
4-5928-49	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 46 μm	43,700	54,700	325	325							
4-5928-50	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 45 μm	49,500	53,800	325	325							
4-5928-51	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 40 μm	58,300	68,100	325	325							
4-5928-52	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100 目開き 38 μm	72,800	70,800	325	325							
4-5928-56	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100用受皿 蓋セット	35,000	41,100	325	325							
4-5928-57	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100用受皿	24,800	27,100	325	325							
4-5928-58	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100用蓋	20,400	16,500	325	325							
4-5928-59	ステンレス製試験ふい φ400×深さ100用中間受け器	35,000	41,100	325	325							
4-5929-01	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き125.0mm	48,400	52,100	325	325							
4-5929-02	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き1106.0mm	48,400	52,100	325	325							
4-5929-03	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 90.0mm	48,400	52,100	325	325							
4-5929-04	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 75.0mm	48,400	52,100	325	325							
4-5929-05	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 63.0mm	48,400	52,100	325	325							
4-5929-06	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 53.0mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-07	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 45.0mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-08	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 37.5mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-09	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 31.5mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-10	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 26.5mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-11	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 22.4mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-12	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 19.0mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-13	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 16.0mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-14	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 13.2mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-15	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 11.2mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-16	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 9.5mm	48,400	53,700	325	325							
4-5929-17	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 8.0mm	43,700	48,700	325	325							
4-5929-18	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 6.7mm	43,700	48,700	325	325							
4-5929-19	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 5.6mm	43,700	48,700	325	325							
4-5929-20	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 4.75mm	43,700	48,700	325	325							
4-5929-21	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 4.0mm	43,700	48,700	325	325							
4-5929-22	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 3.35mm	42,200	46,500	325	325							
4-5929-23	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 2.8mm	42,200	46,500	325	325							
4-5929-24	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 2.36mm	42,200	46,500	325	325							
4-5929-25	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 2.0mm	42,200	46,500	325	325							
4-5929-26	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 1.7mm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-27	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 1.4mm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-28	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 1.18mm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-29	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 1.0mm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-30	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 850 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-31	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 710 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-32	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 600 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-33	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 500 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-34	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 425 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-35	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 355 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-36	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 300 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-37	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 250 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-38	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 212 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-39	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 180 μm	42,200	45,100	325	325							
4-5929-40	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 160 μm	50,000	59,100	325	325							
4-5929-41	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 150 μm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-42	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 125 μm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-43	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 108 μm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-44	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 100 μm	50,000	59,100	325	325							
4-5929-45	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 90 μm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-46	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 75 μm	42,200	45,900	325	325							
4-5929-47	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 63 μm	45,300	49,700	325	325							
4-5929-48	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 53 μm	48,400	52,700	325	325							
4-5929-49	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 46 μm	54,600	63,000	325	325							
4-5929-50	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 45 μm	67,100	63,500	325	325							
4-5929-51	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 40 μm	70,200	77,000	325	325							
4-5929-52	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100 目開き 38 μm	82,700	80,500	325	325							
4-5929-56	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100用受皿 蓋セット	48,400	51,100	325	325							
4-5929-57	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100用受皿	31,200	33,800	325	325							
4-5929-58	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100用蓋	26,600	20,700	325	325							
4-5929-59	ステンレス製試験ふい φ450×深さ100用中間受け器	43,000	51,100	325	325							
4-5930-01	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き125.0mm	60,900	66,100	325	325							
4-5930-02	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き1106.0mm	60,900	66,100	325	325							
4-5930-03	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 90.0mm	60,900	66,100	325	325							
4-5930-04	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 75.0mm	60,900	66,100	325	325							
4-5930-05	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 63.0mm	60,900	66,100	325	325							
4-5930-06	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 53.0mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-07	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 45.0mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-08	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 37.5mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-09	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 31.5mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-10	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 26.5mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-11	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 22.4mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-12	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 19.0mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-13	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 16.0mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-14	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 13.2mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-15	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 11.2mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-16	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 9.5mm	60,900	68,100	325	325							
4-5930-17	ステンレス製試験ふい φ500×深さ100 目開き 8.0mm	54,600	62,200	325	325							

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	アズビュア2025 頁	アズソール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
4-5930-31	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 710μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-32	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 600μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-33	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 500μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-34	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 425μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-35	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 355μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-36	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 300μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-37	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 250μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-38	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 212μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-39	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 180μm	53,100	58,500	325	325							
4-5930-40	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 160μm	60,900	72,100	325	325							
4-5930-41	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 150μm	53,100	59,100	325	325							
4-5930-42	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 125μm	53,100	59,100	325	325							
4-5930-43	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 106μm	51,300	79,100	325	325							
4-5930-44	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 100μm	60,900	72,100	325	325							
4-5930-45	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 90μm	53,100	59,100	325	325							
4-5930-46	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 75μm	53,100	59,100	325	325							
4-5930-47	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 63μm	56,200	62,300	325	325							
4-5930-48	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 53μm	60,900	65,300	325	325							
4-5930-49	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 46μm	64,000	77,100	325	325							
4-5930-50	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 45μm	71,800	76,100	325	325							
4-5930-51	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 40μm	78,000	90,000	325	325							
4-5930-52	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100 目開き 38μm	98,300	93,100	325	325							
4-5930-56	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100用受皿 蓋セット	56,200	63,800	325	325							
4-5930-57	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100用受皿	37,500	42,900	325	325							
4-5930-58	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100用蓋	31,200	25,600	325	325							
4-5930-59	ステンレス製試験ふんい φ500×深さ100用中間受け器	54,600	63,800	325	325							
4-6266-01	エコロジースランプリングスバチュラ 150mm 未滅菌 5379-0009 10個入	4,500	4,600	1839	1839							
4-6267-01	エコロジースプーン 127mm 未滅菌 100個入	12,000	12,400	1835	1835							
4-6515-01	観音屏式台車 KT-300	68,000	76,000	1057	1057							
4-6515-02	観音屏式台車 KT-300F	76,000	84,000	1057	1057							
4-6515-03	観音屏式台車 KT-300H	98,000	108,000	1057	1057							
4-6709-01	タケノココネクタ-GL14・18 0 185 002	930	960	1594	1594							
4-6737-01	NT洗浄瓶 100mL 1390100101	200	260	1573	1573							
4-6738-01	NT洗浄瓶 500mL 1390100104	290	365	1573	1573							
4-6739-01	NT洗浄瓶 1L 1390100105	400	505	1573	1573							
4-6740-01	NT洗浄瓶B型 ホワイト 250mL 1390100109	315	410	1573	1573							
4-6740-02	NT洗浄瓶B型 オレンジイエロー 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-03	NT洗浄瓶B型 グリーン 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-04	NT洗浄瓶B型 コバルトブルー 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-05	NT洗浄瓶B型 パープル 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-06	NT洗浄瓶B型 ピンク 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-07	NT洗浄瓶B型 ブラック 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-08	NT洗浄瓶B型 ライトグリーン 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-09	NT洗浄瓶B型 ライトバイオレット 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-10	NT洗浄瓶B型 ライトブルー 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-11	NT洗浄瓶B型 レッド 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-12	NT洗浄瓶B型 レッドバイオレット 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6740-13	NT洗浄瓶B型 レモンイエロー 250mL 1本	360	430	1573	1573							
4-6741-01	NT洗浄瓶B型 ホワイト 500mL 1390100110	370	470	1573	1573							
4-6741-02	NT洗浄瓶B型 オレンジイエロー 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-03	NT洗浄瓶B型 グリーン 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-04	NT洗浄瓶B型 コバルトブルー 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-05	NT洗浄瓶B型 パープル 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-06	NT洗浄瓶B型 ピンク 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-07	NT洗浄瓶B型 ブラック 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-08	NT洗浄瓶B型 ライトグリーン 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-09	NT洗浄瓶B型 ライトバイオレット 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-10	NT洗浄瓶B型 ライトブルー 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-11	NT洗浄瓶B型 レッド 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-12	NT洗浄瓶B型 レッドバイオレット 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6741-13	NT洗浄瓶B型 レモンイエロー 500mL 1本	410	495	1573	1573							
4-6742-01	NT洗浄瓶B型 ホワイト 1L 1390100111	525	635	1573	1573							
4-6742-02	NT洗浄瓶B型 オレンジイエロー 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-03	NT洗浄瓶B型 グリーン 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-04	NT洗浄瓶B型 コバルトブルー 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-05	NT洗浄瓶B型 パープル 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-06	NT洗浄瓶B型 ピンク 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-07	NT洗浄瓶B型 ブラック 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-08	NT洗浄瓶B型 ライトグリーン 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-09	NT洗浄瓶B型 ライトバイオレット 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-10	NT洗浄瓶B型 ライトブルー 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-11	NT洗浄瓶B型 レッド 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-12	NT洗浄瓶B型 レッドバイオレット 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6742-13	NT洗浄瓶B型 レモンイエロー 1L 1本	590	705	1573	1573							
4-6743-01	NT洗浄瓶BⅡ 250mL 1390200101	300	357	1573	1573							
4-6744-01	NT洗浄瓶BⅡ 500mL 1390200102	360	434	1573	1573							
4-6745-01	NT洗浄瓶BⅡ 1L 1390200103	500	594	1573	1573							
4-6746-01	NT洗浄瓶 250mL 1390100102	250	315	1573	1573							
4-6747-11	NT YK式洗浄瓶 ホワイト 1L 1本 1390200109	760	973	-	-							
4-6748-11	NT YK式洗浄瓶 ホワイト 250mL 1本 1390200107	530	616	-	-							
4-6749-11	NT YK式洗浄瓶 ホワイト 500mL 1本 1390200108	550	679	-	-							
5-1077-04	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 6×7×500 FA-7-500	7,790	13,000	1871	1871							
5-1077-07	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 6×8×500 FA-8-500	7,810	12,500	1871	1871							
5-1077-11	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 8×9×500 FA-9-500	8,170	13,700	1871	1871							
5-1077-14	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 8×10×500 FA-10-500	8,630	14,000	1871	1871							
5-1077-18	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 10×11×500 FA-11-500	9,060	15,200	1871	1871							
5-1077-21	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 10×12×500 FA-12-500	10,400	16,600	1871	1871							
5-1077-22	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 6×7×1000 FA-7-1000	13,300	22,300	1871	1871							
5-1077-24	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 6×8×1000 FA-8-1000	15,600	24,600	1871	1871							
5-1077-25	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 8×9×1000 FA-9-1000	14,400	24,000	1871	1871							
5-1077-27	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 8×10×1000 FA-10-1000	15,200	24,300	1871	1871							
5-1077-28	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 10×11×1000 FA-11-1000	15,700	26,200	1871	1871							
5-1077-30	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 10×12×1000 FA-12-1000	17,000	27,200	1871	1871							
5-1077-33	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 12×14×500 FA-14-500	12,500	16,100	1871	1871							
5-1077-34	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 12×14×1000 FA-14-1000	21,600	27,600	1871	1871							
5-1077-37	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 14×16×500 FA-16-500	14,100	17,900	1871	1871							
5-1077-38	PFAフレキシブル(じゃばら)チューブ 14×16×1000 FA-16-1000	23,900	30,500	1871	1871							
5-179-05	ステン丸皿 φ42×8mm 40	200	230	1630	1630							
5-179-06	ステン丸皿 φ52×8mm 50	210	240	1630	1630							
5-179-07	ステン丸皿 φ61×8mm 60	240	270	1630	1630							
5-179-08	ステン丸皿 φ79×9mm 80	320	360	1630	1630							
5-179-09	ステン丸皿 φ95×13mm 90	270	290	1630	1630							
5-179-10	ステン丸皿 φ104×13mm 100	280	300	1630	1630							
5-179-11	ステン丸皿 φ124×15mm 120	320	350	1630	1630							
5-404-04	デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付) ハンドル付 サイドグリップ無 1242	174,400	178,000	1420	1420							
5-5381-31	ディスボーザルビペットⅠ 170364N 1箱(200本×5袋入)	54,700	60,300	1747	1747							
5-5381-32	ディスボーザルビペットⅠ 170365N 1箱(125本×4袋入)	30,300	33,500	1747	1747							
5-5381-33	ディスボーザルビペットⅠ 170366N 1箱(100本×2袋入)	19,600	21,600	1747	1747							
5-5381-34	ディスボーザルビペットⅠ 170367N 1箱(100本×2袋入)	21,500	23,800	1747	1747							
5-5381-35	ディスボーザルビペットⅠ 170368N 1箱(50本×4袋入)	29,400	32,400	1747	1747							
5-5381-36	ディスボーザルビペットⅠ 170369N 1箱(50本×2袋入)	38,300	42,300	1747	1747							
5-5382-21	ディスボーザルビペットⅡ 170353N 1箱(200本×5袋入)	54,600	60,200									

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーワーズ 2024 頁	アズビユア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ ログ 頁	実習対策カ タ 頁
60-3307-02	SPCガラス接手管 G形 SPC-34 030010-34	3,800	4,500	-	-							
60-3307-05	SPCガラス接手管 S形 SPC-15 1箱(5個人) 030030-15A	10,800	13,000	-	-							
60-3307-06	SPCガラス接手管 S形 SPC-19 1箱(5個人) 030030-19A	13,100	15,700	-	-							
60-3307-07	SPCガラス接手管 S形 SPC-24 1箱(5個人) 030030-24A	14,000	16,800	-	-							
60-3307-08	SPCガラス接手管 S形 SPC-29 1箱(5個人) 030030-29A	18,400	22,100	-	-							
60-3307-09	SPCガラス接手管 S形 SPC-34 030030-34	3,900	4,700	-	-							
60-3307-11	SPCガラス接手管 T形 SPC-15 1箱(5個人) 030050-15A	11,600	14,000	-	-							
60-3307-12	SPCガラス接手管 T形 SPC-19 1箱(5個人) 030050-19A	16,200	19,400	-	-							
60-3307-13	SPCガラス接手管 T形 SPC-24 1箱(5個人) 030050-24A	18,400	22,100	-	-							
60-3307-14	SPCガラス接手管 T形 SPC-29 1箱(5個人) 030050-29A	22,000	26,400	-	-							
6-1040-01	コンプレッサー 3-4(Minor)	348,000	445,000	391	391							
6-1040-02	コンプレッサー 6-4(6-J)	414,000	528,000	391	391							
6-1040-04	コンプレッサー 6-15(6-S)	462,000	592,000	391	391							
6-1040-05	コンプレッサー 6-25(6-X)	490,000	629,700	391	391							
6-1040-07	コンプレッサー 12-25 42383	765,000	979,300	391	391							
6-1040-09	コンプレッサー交換用オイル SJ-27F	20,000	23,000	391	391							
61-0689-32	油性マーカー マッキー極細 黒 MO-120-MC-BK	100	110			-						
61-0689-33	油性マーカー マッキー極細 青 MO-120-MC-BL	100	110			-						
61-0689-42	油性マーカー マッキー極細 赤 MO-120-MC-R	100	110			-						
61-4269-66	エフテロングロープ A-32	4,860	5,360	2260	2260							
62-7043-70	動物用床敷席 TK-7	530,000	550,000	1402	1402							
62-9845-71	エフテロングロープ A-30	5,400	5,940	2467	2467							
62-9845-72	エフテロングロープ A-20L	10,900	12,000	2467	2467							
62-9845-73	エフテロングロープ A-20	5,060	5,570	2467	2467							
62-9845-74	エフテロングロープ A-10	4,900	5,400	2467	2467							
62-9845-75	エフテロングロープ A-90	6,000	6,600	2467	2467							
62-9845-76	エフテロングロープ A-90L	12,900	14,200	2467	2467							
62-9845-92	エフテロングロープ 平指 K-82A	22,880	25,200	939	939							
62-9845-93	エフテロングロープ 曲指 K-72	22,880	25,200	939	939							
62-9845-94	エフテロングロープ K-72 直指(平指) K-72A	22,880	25,200	939	939							
62-9868-60	オプション入力コード NLR-CA-OPA	10,300	10,900			528				345		
6-314-01	ステンレス打抜型試験管台 φ13.5×20本 SU12-20	1,820	2,020	1784	1784							
6-314-02	ステンレス打抜型試験管台 φ13.5×24本 SU12-24	1,910	2,160	1784	1784							
6-314-03	ステンレス打抜型試験管台 φ13.5×40本 SU12-40	2,210	2,550	1784	1784							
6-314-04	ステンレス打抜型試験管台 φ13.5×50本 SU12-50	2,470	2,730	1784	1784							
6-314-05	ステンレス打抜型試験管台 φ17×20本 SU16.5-20	1,980	2,200	1784	1784							
6-314-06	ステンレス打抜型試験管台 φ17×24本 SU16.5-24	2,240	2,470	1784	1784							
6-314-07	ステンレス打抜型試験管台 φ17×40本 SU16.5-40	2,590	2,800	1784	1784							
6-314-08	ステンレス打抜型試験管台 φ17×50本 SU16.5-50	2,860	3,070	1784	1784							
6-314-09	ステンレス打抜型試験管台 φ19.5×20本 SU18-20	2,060	2,270	1784	1784							
6-314-10	ステンレス打抜型試験管台 φ19.5×24本 SU18-24	2,470	2,690	1784	1784							
6-314-11	ステンレス打抜型試験管台 φ19.5×40本 SU18-40	2,900	3,110	1784	1784							
6-314-12	ステンレス打抜型試験管台 φ19.5×50本 SU18-50	3,230	3,440	1784	1784							
63-2921-27	平バール 900mm 120019	5,520	5,810									169
63-3004-83	屈折率標準液 純水/2本セット JCSS校正証明書付 12-01610	5,700	6,050	706	706							
63-3004-84	屈折率標準液 イソオクタン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 12-04077	22,900	24,100	706	706							
63-3004-85	屈折率標準液 シクロヘキサン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 12-04078	22,900	24,100	706	706							
63-3004-86	屈折率標準液 トルエン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 12-04079	22,900	24,100	706	706							
63-3004-87	屈折率標準液 ジクロロトルエン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 12-04080	22,900	24,100	706	706							
63-3004-88	屈折率標準液 1-プロモナフタレン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 12-04082	22,900	24,100	706	706							
63-3004-89	屈折率標準液 5% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083	9,100	9,560	706	706							
63-3004-90	屈折率標準液 10% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-01	9,100	9,560	706	706							
63-3004-91	屈折率標準液 20% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-02	9,100	9,560	706	706							
63-3004-92	屈折率標準液 30% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-03	9,100	9,560	706	706							
63-3004-93	屈折率標準液 40% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-04	9,100	9,560	706	706							
63-3004-94	屈折率標準液 50% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-05	9,100	9,560	706	706							
63-3004-95	屈折率標準液 0.25% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-06	43,400	45,600	706	706							
63-3004-96	屈折率標準液 0.5% Brix溶液/2本セット JCSS校正証明書付 12-04083-07	43,400	45,600	706	706							
63-3004-97	屈折率標準液 純水/2本セット 12-01610-02	3,500	3,740	706	706							
63-3004-98	屈折率標準液 イソオクタン/純水/各1本 12-04077-02	17,200	18,200	706	706							
63-3004-99	屈折率標準液 シクロヘキサン/純水/各1本 12-04078-02	17,200	18,200	706	706							
63-3005-01	屈折率標準液 トルエン/純水/各1本 12-04079-02	17,200	18,200	706	706							
63-3005-02	屈折率標準液 ジクロロトルエン/純水/各1本 12-04080-02	17,200	18,200	706	706							
63-3005-03	屈折率標準液 1-プロモナフタレン/純水/各1本 12-04082-02	17,200	18,200	706	706							
63-3005-04	屈折率標準液 5% Brix溶液/2本セット 12-04083-10	3,500	3,740	706	706							
63-3005-05	屈折率標準液 10% Brix溶液/2本セット 12-04083-11	3,500	3,740	706	706							
63-3005-06	屈折率標準液 20% Brix溶液/2本セット 12-04083-12	3,500	3,740	706	706							
63-3005-07	屈折率標準液 30% Brix溶液/2本セット 12-04083-13	3,500	3,740	706	706							
63-3005-08	屈折率標準液 40% Brix溶液/2本セット 12-04083-14	3,500	3,740	706	706							
63-3005-09	屈折率標準液 50% Brix溶液/2本セット 12-04083-15	3,500	3,740	706	706							
63-3005-10	屈折率標準液 0.25% Brix溶液/2本セット 12-04083-16	37,800	39,800	706	706							
63-3005-11	屈折率標準液 0.5% Brix溶液/2本セット 12-04083-17	37,800	39,800	706	706							
64-3882-89	ネイルニッツァー ネイルプロII NP-1020N	6,800	7,600			1106						
64-3882-91	爪飛びガード SG-10	360	400			1106						
64-5198-79	チャック付きポリ袋 B9 300枚 4207-9224	390	400			-						
64-5198-80	チャック付きポリ袋 A9 300枚 4207-9231	570	590			-						
64-5198-81	チャック付きポリ袋 B8 200枚 4207-9248	430	440			-						
64-5198-82	チャック付きポリ袋 A7 200枚 4207-9255	530	550			-						
64-5198-83	チャック付きポリ袋 B7 200枚 4207-9262	590	610			-						
64-5198-84	チャック付きポリ袋 A6 100枚 4207-9279	460	480			-						
64-5198-85	チャック付きポリ袋 B6 100枚 4207-9286	610	630			-						
64-5198-86	チャック付きポリ袋 A5 100枚 4207-9293	830	850			-						
64-5198-87	チャック付きポリ袋 B5 100枚 4207-9309	840	870			-						
64-5198-88	チャック付きポリ袋 A4 100枚 4207-9316	1,270	1,320			-						
64-5198-89	チャック付きポリ袋 B4 100枚 4207-9323	1,810	1,860			-						
64-5198-90	チャック付きポリ袋 A3 100枚 4207-9330	2,350	2,430			-						
6-458-01	トンクス るつば挟み 190mm	840	950	1848	1848						527	
6-458-02	トンクス るつば挟み 225mm	950	1,060	1848	1848						527	
6-458-03	トンクス るつば挟み 255mm	2,870	3,170	1848	1848						527	
6-458-04	トンクス るつば挟み 305mm	3,740	4,120	1848	1848						527	
6-458-05	トンクス るつば挟み 380mm	8,000	8,800	1848	1848						527	
6-458-06	トンクス るつば挟み 460mm	12,900	14,200	1848	1848						527	
6-458-07	トンクス るつば挟み 610mm	15,900	17,500	1848	1848						527	
64-7755-24	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ (1ゾーン制御タイプ) W410×H495×D282mm KTF035N2	360,000	600,000	163	163							
64-7755-25	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ (1ゾーン制御タイプ) W635×H535×D387mm KTF045N2	460,000	640,000	163	163							
65-0257-98	アルファロープ式水位計 TYPE2-100A	103,000	108,000	691	691							
65-0257-99	アルファロープ式水位計 TYPE2-100B	103,000	108,000	691	691							
6-520-03	ポリ網シャウ Ⅱ 2L PZ-003	2,600	3,000	1846	1846							
65-2722-81	全自動血圧計IUDEx-2 標準 Type-1	290,000	298,000			688						
65-9345-06	白金ルツボ蓋 10番蓋のみ (2g付)	32,000	46,700	1925	1925							
65-9345-07	白金ルツボ蓋 15番蓋のみ (3g付)	42,600	63,400	1925	1925							
65-9345-08	白金ルツボ蓋 20番蓋のみ (4g付)	55,400	80,000	1925	1925							
65-9345-09	白金ルツボ蓋 25番蓋のみ (5g付)	66,000	95,600	1925	1925							
65-9345-10	白金ルツボ蓋 30番蓋のみ (6g付)	76,600	114,500	1925	1925							
65-9345-11	白金ルツボ蓋 40番蓋のみ (7g付)	89,400	131,200	1925	1925							
65-9345-12	白金ルツボ蓋 50番蓋のみ (8g付)	100,000	147,800	1925	1925							
66-0011-71	防災レディネスセット S0040-0	1,800	2,200			559						
66-0033-56	フルステリ除菌スプレー 500mL 3501057-58012	1,310	1,420	2112	2112							
66-0039-21	LED 洗淨クリーナーボックス ホワイト FUJI-FK-360	5,000	4,550			-						
66-0039-22	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイド ピンク Sサイズ FUJI-S-MERMAID	2,500	2,280			-						
66-0039-23	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイド ホワイト Sサイズ FUJI-S-MERMAID	2,500	2,280			-						
66-0039-24	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイド マーブル Sサイズ FUJI-S-MERMAID	2,500	2,280			-						
66-003												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	アズビュア2025 頁	アズソール 2021 頁	ナビス2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
6-6075-01	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A20-11-B2-03	21,100	24,300	682	682							
6-6075-02	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A20-11-B5-03	21,100	24,300	682	682							
6-6075-03	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A20-11-B10-03	21,100	24,300	682	682							
6-6075-04	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A20-11-B20-03	21,100	24,300	682	682							
6-6075-05	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A40-11-B10-04	22,200	27,400	682	682							
6-6075-06	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A40-11-B20-04	22,200	27,400	682	682							
6-6075-07	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A40-11-B30-04	22,200	27,400	682	682							
6-6075-08	面積式流量計(アクリルテーパー管) FC-A FC-A40-11-B50-04	22,200	27,400	682	682							
6-6126-11	静電気対策用 耐酸・アルカリ用手袋 ハナローブ No.827	6,600	7,260	2280	2280							
67-4504-84	密度比重計 DA-860	2,856,000	2,908,000	699	699							
67-4572-87	小型ボックス炉 KBF1150℃シリーズ W342×H639×D525mm KBF848N2	360,000	680,000	155	155							
67-4572-88	小型ボックス炉 KBF1150℃シリーズ W468×H782×D650mm KBF994N2	435,000	740,000	155	155							
67-4572-89	小型ボックス炉 KBF1150℃シリーズ W548×H869×D765mm KBF928N2	585,000	900,000	155	155							
67-4572-90	小型ボックス炉 KBF1250℃シリーズ W600×H850×D761mm KBF442N2	810,000	1,300,000	155	155							
67-4572-91	小型ボックス炉 KBF1250℃シリーズ W840×H1085×D1061mm KBF768N2	1,940,000	2,300,000	155	155							
67-4572-95	超高温ボックス炉 KBF1700℃シリーズ W660×H1415×D700mm KBF624N2	3,140,000	3,800,000	166	166							
67-4573-02	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ(1ゾーン制御タイプ)W750×H605×D452mm KTF055N2	560,000	800,000	163	163							
67-4573-03	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ(3ゾーン制御タイプ)W890×H700×D422mm KTF347N2	1,350,000	1,700,000	163	163							
67-4573-04	チューブ炉 KTF1200℃シリーズ(3ゾーン制御タイプ)W940×H810×D512mm KTF647N2	1,870,000	2,200,000	163	163							
67-4575-67	乳幼児撮影台 AS-MC2	3,320,000	3,400,000			1213						
6-763-01	バイテロン(R) グローブ 男子用	3,630	4,000	2261	2261							
6-763-02	バイテロン(R) グローブ 女子用	3,300	3,630	2261	2261							
6-763-03	バイテロン(R) グローブ 長手	8,580	9,440	2261	2261							
6-7907-09	MEISTERピンセット ウェハー用 幅広 耐酸鋼 41LB6/8-SA	11,800	7,100	2587	2587							
6-7908-06	特殊作業用ピンセット 扁平 耐酸鋼 NTX87	7,200	8,350	2593	2593							
67-9246-59	赤外線サーモグラフィカメラ FLIR E5Pro	300,000	240,000	474	474							
67-9246-60	赤外線サーモグラフィカメラ FLIR E6Pro	400,000	320,000	474	474							
67-9246-61	赤外線サーモグラフィカメラ FLIR E8Pro	650,000	480,000	474	474							
67-9359-45	ペーパーワイパー トーク420 パフォーマンズ 2巻入	6,900	7,940	2030	2030							
68-1419-97	フレステリの除菌スプレー 詰替用 4L 1箱(2本入) 3501057-48002	12,500	13,200	2112	2112							
68-5328-58	超高温ボックス炉 KBF1700℃シリーズ W660×H775×D600mm KBF524N2	2,500,000	3,200,000	166	166							
6-8689-01	白金線 φ0.3mm×1m 1本入	38,000	52,900	1924	1924		54					
6-8689-02	白金線 φ0.5mm×1m 1本入	74,500	97,700	1924	1924		54					
6-8690-01	白金耳 φ0.3×50mm×φ2.5本入	17,100	21,200	1924	1924	899	55				526	
6-8690-02	白金耳 φ0.3×100mm×φ2.5本	24,100	30,000	1924	1924	899	55				526	
6-8690-03	白金耳 φ0.5×50mm×φ5.5本入	41,000	49,200	1924	1924	899	55				526	
6-8690-04	白金耳 φ0.5×100mm×φ5.5本入	54,200	67,300	1924	1924	899	55				526	
68-9510-99	スコッティティッシュ フラワー 250組×3箱 41330	610	660			-						
68-9511-01	スコッティティッシュ フラワー 250組×5箱 41331	890	920			-						
6-928-01	エフテロングローブ(弗酸・王水等強酸用手袋) 男子用 ショート 1双入 A-22	5,060	5,570	2260	2260							
6-928-02	エフテロングローブ(弗酸・王水等強酸用手袋) 女子用 ショート 1双入 B-22	4,300	4,730	2260	2260							
6-929-01	エフテロングローブ(弗酸・王水等強酸用手袋) 男子用 ロング 1双入 A-22L	10,900	12,000	2260	2260							
6-929-02	エフテロングローブ(弗酸・王水等強酸用手袋) 女子用 ロング 1双入 B-22L	10,200	11,200	2260	2260							
69-9724-46	お部屋の消臭力 ファインランドリーフ 400mL	420	450			-						
7-066-01	PTFE攪拌シール 24/32	8,780	11,200	214	214							
7-066-02	PTFE攪拌シール 29/38	10,200	12,900	214	214							
7-190-01	シリンダー (PFA製) 10mL	13,500	15,200	1738	1738							
7-190-02	シリンダー (PFA製) 30mL	18,600	20,500	1738	1738							
7-190-03	シリンダー (PFA製) 50mL	22,200	24,500	1738	1738							
7-190-04	シリンダー (PFA製) 100mL	24,500	27,000	1738	1738							
7-190-05	シリンダー (PFA製) 200mL	49,100	51,600	1738	1738							
7-190-06	シリンダー (PFA製) 300mL	51,800	54,500	1738	1738							
7-190-07	シリンダー (PFA製) 500mL	67,500	70,900	1738	1738							
7-190-08	シリンダー (PFA製) 1L	95,600	101,000	1738	1738							
7-190-09	シリンダー (PFA製) 2L	142,000	150,000	1738	1738							
7-230-01	PTFE攪拌装置セット 450mm シール24/32mm T1	24,200	30,400	210	210							
7-230-02	PTFE攪拌装置セット 500mm シール24/32mm T2	32,300	40,500	210	210							
7-230-03	PTFE攪拌装置セット 600mm シール24/32mm T3	34,400	35,800	210	210							
7-230-04	PTFE攪拌装置セット 450mm シール29/38mm T4	25,200	31,700	210	210							
7-230-05	PTFE攪拌装置セット 500mm シール29/38mm T5	34,100	42,900	210	210							
7-230-06	PTFE攪拌装置セット 600mm シール29/38mm T6	35,700	44,700	210	210							
7-231-01	PTFE被覆攪拌減圧装置 400mm シール24/32mm A1	38,300	48,000	210	210							
7-231-02	PTFE被覆攪拌減圧装置 450mm シール24/32mm A2	39,900	49,900	210	210							
7-231-03	PTFE被覆攪拌減圧装置 450mm シール29/32mm A3	41,600	51,000	210	210							
7-231-04	PTFE被覆攪拌減圧装置 500mm シール24/32mm A4	45,300	56,800	210	210							
7-231-05	PTFE被覆攪拌減圧装置 500mm シール29/32mm A5	47,100	59,000	210	210							
7-231-06	PTFE被覆攪拌減圧装置 600mm シール24/32mm A6	54,600	68,600	210	210							
7-231-07	PTFE被覆攪拌減圧装置 600mm シール29/32mm A7	51,900	64,500	210	210							
7-232-01	PTFE攪拌棒(羽根付き) 450mm	15,600	19,500	210	210							
7-232-02	PTFE攪拌棒(羽根付き) 500mm	21,000	26,500	210	210							
7-232-03	PTFE攪拌棒(羽根付き) 600mm	22,000	27,700	210	210							
7-232-04	PTFE攪拌棒(羽根付き) 700mm	25,000	31,400	210	210							
7-232-05	PTFE攪拌棒(羽根付き) 800mm	30,000	37,700	210	210							
7-232-11	PTFE攪拌棒(羽根付き) 交換用羽根(80mm)	4,500	5,800	210	210							
7-232-12	PTFE攪拌棒(羽根付き) 交換用羽根(120mm)	6,300	7,800	210	210							
7-232-13	PTFE攪拌棒(羽根付き) 交換用羽根(150mm)	7,200	9,000	210	210							
7-233-01	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 350mm	16,400	20,500	210	210							
7-233-02	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 400mm	16,500	20,800	210	210							
7-233-03	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 450mm	18,000	22,600	210	210							
7-233-04	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 500mm	27,000	34,000	210	210							
7-233-05	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 600mm	30,000	37,900	210	210							
7-233-11	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 交換用羽根(80mm)	4,500	5,800	210	210							
7-233-12	PTFE被覆攪拌棒(羽根付き) 交換用羽根 100mm	5,400	6,800	210	210							
7-286-01	YK接続2方コック(接続型) 6mm	20,100	25,400	1894	1894							
7-286-02	YK接続2方コック(接続型) 8mm	21,900	28,500	1894	1894							
7-286-03	YK接続2方コック(接続型) 10mm	23,700	29,700	1894	1894							
7-286-04	YK接続2方コック(接続型) 12mm	25,200	31,700	1894	1894							
7-286-05	YK接続3方コック(接続型) 6mm	27,000	34,100	1894	1894							
7-286-06	YK接続3方コック(接続型) 8mm	30,500	38,500	1894	1894							
7-286-07	YK接続3方コック(接続型) 10mm	30,800	38,600	1894	1894							
7-286-08	YK接続3方コック(接続型) 12mm	32,700	40,900	1894	1894							
7-3214-01	鼻用噴霧器 10203100	15,600	16,700			1169						
7-3214-11	鼻用噴霧器用ゴム球 10203200	2,650	2,900			1169						
7-3387-03	オートクレーブ対応ダグル 交換用バンドセット 5組入 AC-M7用/バンド	6,000	7,200	2229	2229							
7-358-37	ナフロンテープ (PTFE) 0.05×210×297mm(A4) TOMBO No.9001	1,290	1,490	-	-							
7-3800-01	ネイルニッパー とき色 NP-1011T	5,600	6,200			1106						
7-3800-02	ネイルニッパー バイオレットピンク NP-1011V	5,600	6,200			1106						
7-3800-03	ネイルニッパー スカイブルー NP-1011S	5,600	6,200			1106						
7-3819-01	セルフワゴン ブラウン 430×250×390mm R-358 BR	4,400	4,700			607						
7-3819-02	セルフワゴン グレー 430×250×390mm R-358 GR	4,400	4,700			607						
7-3819-03	セルフワゴン ブラック 430×250×390mm R-358BK	4,400	4,700			607						
7-3819-04	セルフワゴン ホワイト 430×250×390mm R-358W	4,400	4,700			607						
7-5753-01	ガソリン缶セット (1L×4缶) 1242439	8,600	9,600							284		
7-740-01	ステンレス爪切り 73mm 1L101P	5,500	7,750			1104						
7-7588-01	爪ニッパー (刃先ストレートタイプ) #P3355-STR	10,200	10,900			1106						
7-7590-01	足指固定ベルト 2組入 #P6055	1,040	1,130			1096						
7-7601-23	スキンマーカ― 1437GVFSR-AO	260	280			1616						
7-7601-63	スキンマーカ― 1437GVFSR-100AO	18,600	25,200			1616						
7-7617-01	足裏ジェルパッド タコ防止・滑り止め 2枚入 #P8201	1,800	2,100			1096						
7-7617-02	足裏ジェルパッド 土踏まず 2枚入 #P8202	1,800	2,100			1096						
7-7617-03	足裏ジェルパッド うおのめ・タコ 2枚入 #P8203	1,800	2,100			1096						

2025年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーラース 2024 頁	アズビュア2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス助2023 頁	サイエンスカタ ログ 頁	実害対策カタロ グ 頁
7-9373-01	グリッパ―(マジックハンド) 800×110×50mm G80	2,000	2,200			1982						
7-9401-01	双眼ヘッドルーベ BM-115W	7,340	8,000			788						
7-9822-01	脚骨格模型(半側骨盤付) 約980mm 6068	21,000	21,700			1245						
8-1963-11	コンビネーションセット専用キャリングケース seca414	9,950	15,000			749						
8-2734-01	セラバンド(R) ライトバック黄・赤・緑×各1本	3,750	4,000			1142						
8-3030-01	グローブボックス用手袋エフテロン K-82	27,000	25,200	939	939							
8-3831-01	MDS調剤台(薬品シール) 薬品シールセット 085453SE	1,260	1,400			219						
8-577-02	DRY 冷蔵ベスト 1102010109	29,000	26,100			1737						
8-5811-04	スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製) 縁研磨・透明フロスト 50枚入 10 056 12	1,400	1,450	1440	1440							
8-5831-01	サイドワゴン・メッシュ ブラック 430×250×510mm R-330 BK	5,400	5,600			607						
8-5831-02	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 430×250×510mm R-330 BR	5,400	5,600			607						
8-5831-03	サイドワゴン・メッシュ ブラック 430×250×250mm R-336 BK	4,900	5,200			607						
8-5831-04	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 430×250×250mm R-336 BR	4,900	5,200			607						
8-5831-05	サイドワゴン・メッシュ グレー 430×250×250mm R-336	4,900	5,200			607						
8-5831-06	サイドワゴン・メッシュ グレー 430×250×390mm R-330	5,400	5,600			607						
8-5831-07	サイドワゴン・メッシュ グレー 370×260×200mm R-331	4,700	4,900			607						
8-5831-08	サイドワゴン・メッシュ ブラック 430×200×330mm R-350	5,100	5,400			607						
8-5831-09	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 430×200×330mm R-350	5,100	5,400			607						
8-5831-10	サイドワゴン・メッシュ グレー 430×200×330mm R-350	5,100	5,400			607						
8-5831-11	サイドワゴン・メッシュ ブラック 370×260×200mm R-331	4,700	4,900			607						
8-5831-12	サイドワゴン・メッシュ ブラウン 370×260×200mm R-331	4,700	4,900			607						
8-6371-11	シャワー用 車いす 背シート(グリーン) KY62356	4,400	5,400			1951				131		
8-6371-12	シャワー用 車いす 背シート(イエロー) KY62355	4,400	5,400			1951				131		
8-6371-13	シャワー用 車いす 座シート(グリーン) KY62354	13,200	14,200			1951				131		
8-6371-14	シャワー用 車いす 座シート(イエロー) KY62353	13,200	14,200			1951				131		
8-7081-02	カレンダーポケット ブラウン W-418 BR	4,800	5,200			296						
8-7081-05	カレンダーポケットクリア W-418 CL	4,800	5,200			296						
8-8240-01	カレンダーポケット 500×545mm W-418 CL	4,000	4,400			296						
8-8420-01	頸椎モデル 180×160×125 4073	17,400	17,900			1245						
89-0062-98	酸化アルミニウム CP 500g 01001535	1,300	1,400	1493	1493							
89-0066-51	炭酸ナトリウム 一級 500g 19001835	1,300	1,400	1493	1493							
89-0066-52	塩化ナトリウム 一級 500g 19001905	800	850	1493	1493							
9-035-11	紫外線用メガネ NO-11	9,400	10,500	2224	2224							