

2025年9月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2025年10月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となってきました。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2025年10月1日

 **アズワン株式会社**

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
0-1039-01	吸香器（ホルダー付）ブルー	1,230	1,350			1868					38			
0-1039-02	吸香器（ホルダー付）ピンク	1,230	1,350			1868					38			
0-1183-01	診察台カバー ブルー 600×1800mm用 C-600B	10,400	9,360			588								
0-1183-02	診察台カバー ピンク 600×1800mm用 C-600P	10,400	9,360			588								
0-1183-03	診察台カバー ブルー 650×1800mm用 C-650B	10,400	9,720			588								
0-1183-04	診察台カバー ピンク 650×1800mm用 C-650P	10,400	9,720			588								
0-1183-05	診察台カバー ブルー 700×1800mm用 C-700B	11,000	9,900			588								
0-1183-06	診察台カバー ピンク 700×1800mm用 C-700P	11,000	9,900			588								
0-1183-07	診察台カバー ベージュ 600×1800mm用 C-600Y	10,400	9,360			588								
0-1183-08	診察台カバー グリーン 600×1800mm用 C-600G	10,400	9,360			588								
0-1183-09	診察台カバー ベージュ 650×1800mm用 C-650Y	10,400	9,720			588								
0-1183-10	診察台カバー グリーン 650×1800mm用 C-650G	10,400	9,720			588								
0-1183-11	診察台カバー ベージュ 700×1800mm用 C-700Y	11,000	9,900			588								
0-1183-12	診察台カバー グリーン 700×1800mm用 C-700G	11,000	9,900			588								
0-1173-01	端帯交換車（ルーラーガイド仕様）320型	236,000	257,000			129								
0-119-01	診察台カバー ホワイ特 600×1800mm用 C-600W	10,200	9,180			588								
0-119-02	診察台カバー ホワイ特 650×1800mm用 C-650W	10,600	9,540			588								
0-119-03	診察台カバー ホワイ特 700×1800mm用 C-700W	10,800	9,720			588								
0-1210-01	ポリバケツキャリヤー 70L用	35,000	37,000			161								
0-1210-02	ポリバケツキャリヤー 45L用	19,000	21,000			161								
0-1299-01	オムツ交換車 本体(SJ-25) SJ-25(本体)	243,000	258,000			1922					344			
0-1400-21	聴診器 外パネ式 ダブル グレー 0120B075	1,570	1,740			648					424			
0-1401-21	聴診器 外パネ式 シングル グレー 0110B085	1,270	1,400			648					424			
0-141-11	清拭車（おしぼり150～200本収納）1型	123,000	127,000			1925								
0-141-12	清拭車（おしぼり300～400本収納）2型	223,000	229,000			1925								
0-147-04	ガードルスタンド 3032D	34,000	36,000			1285								
0-1513-01	カラフルミニワゴン シルバー CM-S	34,000	36,000	1044	1044	108								
0-1513-02	カラフルミニワゴン ラベンダー CM-R	34,000	36,000	1044	1044	108								
0-1513-03	カラフルミニワゴン ミントグリーン CM-G	34,000	36,000	1044	1044	108								
0-1513-04	カラフルミニワゴン イエロー CM-Y	34,000	36,000	1044	1044	108								
0-1513-05	カラフルミニワゴン ブルー CM-B	34,000	36,000	1044	1044	108								
0-1513-06	カラフルミニワゴン ピンク CM-P	34,000	36,000	1044	1044	108								
0-1579-01	カルテワゴン NCW-60H 筆記台付 978×320×1200mm	104,000	84,000			77								
0-1579-02	カルテワゴン NCW-40H 筆記台付 668×320×1200mm	81,000	64,000			77								
0-1589-02	メーヨー型消毒器台 L	86,300	95,000			1570								
0-1592-21	アルティア下段デスクユニット(引出し付) 900×475×900mm NMR-D900B	115,000	138,000			-								
0-1620-11	とっても静かな回診車(引出無) (2段) 600(790)×450×850mm TSD-600	56,500	63,000			99								
0-1620-12	とっても静かな回診車(引出無) (2段) 750(940)×450×850mm TSD-750	65,500	70,000			99								
0-1621-13	とっても静かな回診車(引出無) (3段) 900(1090)×800×900mm TSE-900	110,000	117,000			99								
0-1623-13	とっても静かな回診車(引出し棚付き) (3段) 900(1090)×800×850mm TSC-900	158,000	168,000			99					369			
0-1641-01	ブチ点滅箱置車 450×450×1675mm PIC-1	73,000	77,000			87								
0-1650-01	ハイパエ型器械卓子(強化ビ) 600×450×692mm PCST-SK	52,000	55,000			117								
0-1667-01	身長体重計用手すり 標準タイプ SHR	62,500	66,000			754								
0-1667-02	身長体重計用手すり 経路タイプ SHW	62,500	69,000			754								
0-1668-11	車庫車ウィークリー 連結器入ケース用 YW2S-12	264,000	287,000			280								
0-1672-01	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) レッド 0110B081	1,050	1,150			647								
0-1672-02	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) ピンク 0110B087	1,050	1,150			647								
0-1672-03	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) イエロー 0110B082	1,050	1,150			647								
0-1672-04	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) ブルー 0110B084	1,050	1,150			647								
0-1672-05	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) グリーン 0110B083	1,050	1,150			647								
0-1672-06	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) ホワイ特 0110B086	1,050	1,150			647								
0-1672-07	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) ブラック 0110B080	1,050	1,150			647								
0-1672-08	ナッシングスcoop No.110 (外パネ式 シングル) スカイブルー 0110B088	1,050	1,150			647								
0-1673-01	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) レッド 0120B071	1,460	1,640			647								
0-1673-02	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) ピンク 0120B077	1,460	1,640			647								
0-1673-03	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) イエロー 0120B072	1,460	1,640			647								
0-1673-04	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) ブルー 0120B074	1,460	1,640			647								
0-1673-05	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) グリーン 0120B073	1,460	1,640			647								
0-1673-06	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) ホワイ特 0120B076	1,460	1,640			647								
0-1673-07	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) ブラック 0120B070	1,460	1,640			647								
0-1673-08	ナッシングスcoop No.120 (外パネ式 ダブル) スカイブルー 0120B078	1,460	1,640			647								
0-187-03	薬香器 200PC	980	1,350			1867								
0-187-12	薬香器用 ブラシセット	160	180			1867								
0-188-01	透明尿器 (1100mL) 男性用	1,480	1,600			1886								
0-188-02	透明尿器 (1100mL) 女性用	1,480	1,600			1886					107			
0-209-02	回診車 555×395×787mm 305型	66,000	69,000			105					107			
0-210-01	カラフル回診車 手摺無し グリーン 600×450×792mm	26,000	27,000			108								
0-210-02	カラフル回診車 手摺無し イエロー 600×450×792mm	26,000	27,000			108								
0-210-04	カラフル回診車 手摺付 グリーン 616×450×842mm	32,000	34,000			108								
0-210-05	カラフル回診車 手摺付 イエロー 616×450×842mm	32,000	34,000			108								
0-210-07	カラフル回診車 手摺無し ラベンダー 600×450×792mm	26,000	27,000			108								
0-210-08	カラフル回診車 手摺付 ラベンダー 616×450×842mm	32,000	34,000			108								
0-210-09	カラフル回診車 手摺無し ブルー 600×450×792mm	26,000	27,000			108								
0-210-10	カラフル回診車 手摺無し ピンク 600×450×792mm	26,000	27,000			108								
0-210-11	カラフル回診車 手摺付 ブルー 616×450×842mm	32,000	34,000			108								
0-210-12	カラフル回診車 手摺付 ピンク 616×450×842mm	32,000	34,000			108								
0-217-08	器械卓子兼消毒器台 750×450×846mm 317B	43,000	46,000			117								
0-2192-02	アネロイド血圧計 No.560 本体セット 0560B001	15,000	10,500			674								
0-2216-01	ワンタッチ開閉型ランドリーカート ステンレス HDS	87,500	93,000			158								
0-2216-02	ワンタッチ開閉型ランドリーカート スチール HDI	62,500	66,000			158								
0-2220-01	ナビスメイトワゴン 458×406×867mm NM-1	40,000	42,000			97								
0-2220-02	ナビスメイトワゴン 458×406×867mm 引き出し付 NM-2(引出し付き)	54,000	56,000			97								
0-225-01	点滅箱置台 中	126,000	134,000			85								
0-225-11	点滅箱置台 中・棚付 中・棚付き	137,000	145,000			85								
0-225-12	点滅箱置台 大・棚付 大・棚付き	185,000	197,000			85								
0-227-01	簡易点滅箱置車 560×395×837/(1587)mm YU型	126,000	133,000			85								
0-233-03	ランドリーバック 32型	41,900	46,100			157								
0-233-11	ランドリーバック交換用横棒(32型用)	5,670	6,240			157								
0-236-02	手術用2段箱台 ステンレス 3047	28,000	29,000			1562								
0-236-03	手術用1段箱台 ステンレス 3048	13,500	14,000			1562								
0-236-04	手術用2段箱台 3049	19,800	21,000			1562								
0-236-05	手術用1段箱台 3050	9,750	10,000			1562								
0-2376-01	座位保持用クッション 円座型	16,500	12,800			1766					195			
0-2376-02	座位保持用クッション 便座型	16,500	11,500			1766					195			
0-2376-03	座位保持用クッション 角型	14,400	9,300			1766					195			
0-2396-01	酸素ボンベラック(ベッド用)ホワイ特 BB-I	18,000	19,000			1705								
0-2396-02	酸素ボンベラック(ベッド用)ピンク BB-P	18,000	19,000			1705								
0-2396-03	酸素ボンベラック(ベッド用)ブルー BB-B	18,000	19,000			1705								
0-3321-01	診察台カバー[フル付] 600×1800mm用 KCF-860	11,700	9,900			588								
0-3321-02	診察台カバー[フル付] 650×1800mm用 KCF-865	11,700	9,900			588								
0-3321-03	診察台カバー[フル付] 700×1800mm用 KCF-870	13,000	11,000			588								
0-3321-04	診察台カバー[フル付] 600×1900mm用 KCF-960	12,400	10,500			588								
0-3321-05	診察台カバー[フル付] 650×1900mm用 KCF-965	13,500	11,400			588								
0-3321-06	診察台カバー[フル付] 700×1900mm用 KCF-970	13,800	11,700			588								
0-3326-01	桌上型アンブルケース 600×210×450mm AS-A	135,000	113,000			224								
0-3326-02	桌上型アンブルケース 600×210×540mm AS-B	150,000	135,000			224								
0-3326-03														

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
0-356-01	貯屎袋スタンド グリーン	6,600	6,900			833								
0-356-02	貯屎袋スタンド ブルー	6,600	6,900			833								
0-356-03	貯屎袋スタンド アイボリー	6,600	6,900			833								
0-361-09	尿器ラック (角型)	1,900	2,100			1887					108			
0-361-10	尿器ラック (丸型)	2,800	3,100			1887					108			
0-361-11	尿器ラック (メッシュ型)	3,500	3,800			1887					108			
0-361-13	尿器ラック (両口型)	2,100	2,300			1887					108			
0-3919-11	タオル (ホワイト)1袋(12枚入) 1222020-W	3,500	3,850			1931					150			
0-3919-12	タオル (ブルー)1袋(12枚入) 1222027-B	4,100	4,420			1931					150			
0-3919-13	タオル (ディーピング)1袋(12枚入) 1222027-DP	4,100	4,420			1931					150			
0-3919-14	タオル (イエロー)1袋(12枚入) 1222027-Y	4,100	4,420			1931					150			
0-3919-15	タオル (ライトグリーン)1袋(12枚入) 1222027-RG	4,100	4,420			1931					150			
0-399-11	救急箱[木製] 小 QOS	4,300	4,440			543					270			
0-399-12	救急箱[木製] 中 QOM	4,680	4,860			543					270			
0-399-13	救急箱[木製] 大 QOL	5,880	6,080			543					270			
0-4137-46	ナビスシステムキャビネット 900×500×1050mm フィルム保護庫 RW5-10KR	87,000	71,600			31								
0-4147-01	ナビスメイトワゴン(天板木目タイプ) 458×406×867mm NM-3	38,000	40,000			97								
0-4147-02	ナビスメイトワゴン(天板木目タイプ)引出付 458×406×867mm NM-4(引出し付き)	51,000	54,000			97								
0-4149-01	分離型リネン車 ステンレス 109(ステンレス(SUS304))	104,000	110,000			158								
0-4149-02	分離型リネン車 スチール 109	80,000	85,000			158								
0-4387-01	観血帯(ドイッ製) ミント 500140MMNT	1,700	1,680			1271					453			
0-4387-02	観血帯(ドイッ製) ピンク 500130PPNK	1,700	1,680			1271					453			
0-4387-03	観血帯(ドイッ製) グレー 500150GRAY	1,700	1,680			1271								
0-4387-04	観血帯(ドイッ製) ブルー 500160BLUE	1,700	1,680			1271								
0-4387-05	観血帯(ドイッ製) レッド 500170RED	1,700	1,680			1271								
0-443-01	普及型離床庫(寝部用)	4,700	5,200			1049								
0-443-02	普及型離床庫(上鉄用 大)	2,500	2,750			1049								
0-443-03	普及型離床庫(上鉄用 小)	2,400	2,650			1049								
0-443-04	普及型離床庫(下鉄用)	2,800	3,100			1049								
0-443-07	ワンタッチ離床庫	7,600	8,400			1049								
0-4484-21	オムツ交換車 (本体) SJN-55A	243,000	257,000			1922								
0-4557-03	ステリライズロッカー 455×515×1790mm S-01FN	195,000	210,000			340								
0-4557-04	ステリライズロッカー 580×515×1790mm W-02FN	314,000	344,000			340								
0-4558-41	救急ワゴンR3 EW-SR3A	204,000	216,000			943								
0-4559-41	アルティア救急カート ピンク EC-P	136,000	143,000			937					372			
0-4559-42	アルティア救急カート ラベンダー EC-L	136,000	143,000			937					372			
0-4559-43	アルティア救急カート ブルー EC-B	136,000	143,000			937					372			
0-4559-44	アルティア救急カート レッド EC-R	136,000	143,000			937					372			
0-4560-01	鉛筆踏み台 SR-400	18,000	19,000			1562								
0-4590-21	清拭オムツ交換車 38L(おしほり150～200本収納) PPL-2-T38	270,000	257,000			1922								
0-4590-22	清拭オムツ交換車 18L×2段(おしほり130～160本収納) PPL-2-J18L	238,000	238,000			1922								
0-4590-24	清拭オムツ交換車 18L(おしほり65～80本収納) PPL-2-J16M	218,000	222,000			1922								
0-477-02	オムツ交換車用 替ビニール帆布	9,000	9,500			1921								
0-5131-01	ニツ折相架 把手固定式 スチール製 MT-2TK	15,130	18,160			976					271			
0-5131-02	ニツ折相架 把手固定式 アルミ製 MT-2AK	26,620	31,950			976					271			
0-5131-03	ニツ折相架 把手伸縮式 スチール製 MT-2TS	22,390	26,870			976								
0-5443-11	枠付き回診車(2段) 603×453×787mm W604SW	58,000	62,000			103								
0-5443-12	枠付き回診車(2段) 453×353×787mm W453SW	47,000	50,000			103								
0-5446-12	イリリガードル台(ダンパー付き) 5本脚・4本脚 4BD	31,000	33,000			1282								
0-5446-13	イリリガードル台(ダンパー付き) 5本脚・2本脚 2BD	26,400	28,000			1282								
0-5500-03	担架収納ケース 担架1本用 220×220×220mm	38,000	39,100			983								
0-5561-11	分別収集容器車 キャスターフット	18,700	20,600	2185	2185	502					94			
0-5569-01	箆桶卓子(重ね収納型) 650×500×846mm NSW-W	56,500	60,000	1047	1047	118								
0-5569-02	箆桶卓子(重ね収納型) 600×400×796mm NSW-N	51,000	54,000	1047	1047	118								
0-5569-03	箆桶卓子(重ね収納型) 550×300×746mm NSW-S	45,500	48,000	1047	1047	118								
0-5606-01	終口用イリリガードルスタンド 上・下段部/各5個 CST-10	53,000	56,000			88								
0-5719-50	アルティア下段引出ユニット 650×475×900mm NMR-650LS	141,000	149,000			-								
0-5719-57	アルティア下段引出ユニット 900×700×900mm NMR-900LS	247,000	226,000			-								
0-5722-34	アルティア中段両開きユニット 650×498×795mm NM-650D	90,000	92,000			-								
0-5722-55	アルティア中段扉付きユニット トレー収納 650×475×795mm NM-650PT	138,000	154,000			-								
0-5724-42	アルティア中段 点通ユニット 900×475×788 NM-TT900S III	94,000	98,000			-								
0-5727-41	アルティアカート IV 820×580×1120 NRC-650 IV	142,000	153,000			21								
0-5727-42	アルティアカート IV 820×580×1210 NRC-650S IV	192,000	207,000			21								
0-5730-51	アルティア上段 ユニット両開き 450×475×350 NU-450D	35,000	39,000			-								
0-5730-52	アルティア上段 ユニット両開き 650×475×350 NU-650D	40,000	52,000			-								
0-584-01	安楽原器 (男性用)	4,550	4,900			1886								
0-584-03	安楽原器 (男性レシーバー部一式)	1,670	1,800			1886					107			
0-585-01	安楽原器 (女性用)	4,760	5,150			1886					107			
0-585-02	安楽原器 (女性レシーバー部一式)	2,580	2,800			1886					107			
0-5950-01	箆桶卓子(鉛置台) 手摺り付き 450×300×750mm C-1B	28,300	31,000			119								
0-5950-02	箆桶卓子(鉛置台) 手摺り無し 450×300×750mm C-1B	28,300	31,000			119								
0-5952-01	箆桶卓子(手摺付き) 600×450×750mm C-1M	38,900	42,000			115								
0-5970-41	アルティア下段引出ユニット 650×475×900mm NMR-650LD	137,000	156,000			-								
0-5981-01	清拭車 (おしほり75～90本収納) HB-1型	59,000	62,000			1925					343			
0-5981-11	清拭車 (おしほり65～80本収納) KJ-16M	58,000	61,000			1925					342			
0-5981-12	清拭車 (おしほり130～160本収納) KJ-16L KJ-16LL	88,000	91,000			1925					342			
0-5983-55	アルティア中段扉付きユニット オープン 650×475×795mm NM-650F	129,000	136,000			-								
0-5993-11	アルティア セキュリティボックス 270×400×150 S-BOX	22,000	24,000			-								
0-6024-01	聴診器掛けスタンド SSH	30,500	34,000			62								
0-6102-11	与薬車ウィークリー 個人ケースNSM用 WYFO-12D	228,000	265,000			280								
0-6142-01	与薬車(2週間管理タイプ) 615×500×1402mm CDM-2DSK	177,000	187,000			284								
0-6188-02	生活管理温・湿度計 桌上・壁掛け兼用 TM-2401	1,500	1,700			390					402			
0-6197-01	タオルウォーマー 約18L(おしほり約75～90本)	28,000	31,300			1926								
0-659-44	松葉杖(アルミコート加工) 交換用中芯 HC9111-00-AS	400	430			1850								
0-6620-01	オーバーテンプル(昇降本止め式) 600mm HP1030	22,900	21,000			1696					341			
0-685-07	イリリガードル台(ダンパー付き)用/ハンドグリップ	7,500	8,000			1282								
0-7012-01	聴診器付アネロイド血圧計 No.501 本体セット 0501B002	9,500	8,500			675								
0-7331-01	松葉杖(ワールド) 995～1195mm 2本組	13,000	14,000			1850								
0-7331-02	松葉杖(ワールド) 1095～1295mm 2本組	13,000	14,000			1850								
0-7331-03	松葉杖(ワールド) 1235～1435mm 2本組	13,000	14,000			1850								
0-7331-04	松葉杖(ワールド) 1315～1515mm 2本組	13,000	14,000			1850								
0-7331-11	松葉杖(ワールド) 用 交換用脚ゴム	450	570			1850								
0-7332-01	松葉杖(セフティーンS) 760～885mm 2本組 極々小	10,500	11,000			1851								
0-7332-02	松葉杖(セフティーンS) 860～980mm 2本組 極小	10,500	11,000			1851								
0-7332-03	松葉杖(セフティーンS) 995～1195mm 2本組 小	10,500	11,000			1851								
0-7332-04	松葉杖(セフティーンS) 1125～1325mm 2本組 中	10,500	11,000			1851								
0-7332-05	松葉杖(セフティーンS) 1235～1435mm 2本組 大	10,500	11,000			1851								
0-7332-06	松葉杖(セフティーンS) 1315～1515mm 2本組 特大	10,500	11,000			1851								
0-7332-11	松葉杖(セフティーンS) 用 交換用ゴム脚	450	570			1851								
0-7333-01	木製松葉杖 (完全成型本ジ式) 840～1000mm 2本組	8,500	9,000			1851								
0-7333-02	木製松葉杖 (完全成型本ジ式) 970～1210mm 2本組	8,500	9,000			1851								
0-7333-03	木製松葉杖 (完全成型本ジ式) 1170～1410mm 2本組	8,500	9,000			1851								
0-7333-11	木製松葉杖 (完全成型本ジ式) 用 交換用脚ゴム	450	570			1851								
0-7883-01	ナビスメイトPCワゴン 543×398×880mm NM-PCA	63,000	70,000			72								
0-7895-02	洗髪用チェアー (輸送タイプ) NSC-02	517,000	462,000			1936								
0-7899-11	アルティア スタンドテーブル 1200×900×1050 NST-1210	204,000	221,000			57								
0-7908-01	オムツ交換車 シンブルー OKE-TK													

2025年10月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機等2025	サンクアスト 2025 頁	ナビ2024 2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズール 2021 頁	ナビ2023 2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
0-7976-04	とっても静かな枠付回診車(3段) 453×353×940mm TS4535T	68,000	72,000			100								
0-7976-05	とっても静かな枠付き回診車(引出棚) (2段) 603×453×800mm TS6045WB	55,000	58,000			100								
0-7976-06	とっても静かな枠付き回診車(引出棚) (2段) 453×353×800mm TS4535WB	48,000	51,000			100								
0-7976-07	とっても静かな枠付き回診車(引出棚) (3段) 603×453×940mm TS6045TB	71,000	75,000			100								
0-7976-08	とっても静かな枠付き回診車(引出棚) (3段) 453×353×940mm TS4535TB	53,000	56,000			100								
0-7977-01	枠付き回診車(収納テーブル付) 603×453×822mm SYT6045W	79,000	84,000			103								
0-7977-02	枠付き回診車(収納テーブル付) 453×353×822mm SYT4535W	63,000	66,000			103								
0-7977-03	枠付き回診車(収納テーブル付) 603×453×927mm SYT6045T	90,000	95,000			103								
0-7977-04	枠付き回診車(収納テーブル付) 453×353×927mm SYT4535T	72,000	76,000			103								
0-8056-01	チェアー GH-S121XR	23,000	24,200			633								
0-8056-02	チェアー GH-S121XR ホワイト	23,000	24,200			633								
0-8056-03	チェアー GH-S121XR ブラック	23,000	24,200			633								
0-8064-01	ドラッグバスケットキ (伸縮式) PW255	3,900	3,500			1842								
0-8073-01	シャワーいす (可動式ひじ掛け/座面角タイプ) HS4510	22,900	22,600			1945					238			101
0-8109-52	滅菌容器(ユーリバシ) 800mL 100枚入 02072	45,800	43,000			827								
0-8113-21	湯たんぽ 赤	2,300	2,450			-								
0-8120-01	ミニ遠心機 135×145×140mm 6200rpm CM-610T	53,000	43,000	1284	1284	885								
0-8142-01	デイスボ耐水ベッドシーツ 1袋(10枚入) KW138081	3,120	2,400			1724					171			
0-8152-01	カナルミニウゴンシルバー(縦折り曲げ) 435×285×850mm	32,000	34,000			110								
0-8152-02	カナルミニウゴンラベンダー(縦折り曲げ) 435×285×850mm	32,000	34,000			110								
0-8152-03	カナルミニウゴングリーン(縦折り曲げ) 435×285×850mm	32,000	34,000			110								
0-8152-04	カナルミニウゴンイエロー(縦折り曲げ) 435×285×850mm	32,000	34,000			110								
0-8152-05	カナルミニウゴンブルー(縦折り曲げ) 435×285×850mm	32,000	34,000			110								
0-8152-06	カナルミニウゴンピンク(縦折り曲げ) 435×285×850mm	32,000	34,000			110								
0-8199-01	タオルウォーマー 約18L (おしほり65〜80cm) JW0005	28,000	31,300			1927					341			
0-8200-01	タオル保温庫 JW0055	52,000	55,200			1921					341			
0-9562-01	原コップ立 60-6 6本立 2×3配列 22068	6,200	6,600			831								
0-9562-02	原コップ立 60-12 12本立 3×4配列 22251	7,700	8,300			831								
0-9618-21	耐衝撃性血圧計[DURA-X] No.555 ブルー 0555B021	9,400	9,700			672								
0-9618-22	耐衝撃性血圧計[DURA-X] No.555 グリーン 0555B023	9,400	9,700			672								
0-9618-23	耐衝撃性血圧計[DURA-X] No.555 レッド 0555B022	9,400	9,700			672								
0-9627-01	小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット 0500B011	6,000	6,500			672								
0-9736-12	ベッドサイドマットH KG1404	18,000	20,800			-								
0-9														

2025年10月1日より実施

	品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニークラ ス2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アールワーク 2021 頁	パシフィック2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策タ グログ 頁
1-2341-05	ビーカー 500mL 1825		800	810	1719	1719									
1-2341-06	ビーカー 1L 1826		1,300	1,400	1719	1719									
1-2341-07	ビーカー 2L 1827		1,800	1,700	1719	1719									
1-2341-08	ビーカー 3L 818		3,100	3,200	1719	1719									
1-2359-01	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 20kg		422,000	424,000	455	455									
1-2359-02	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 10kg		284,200	286,000	455	455									
1-2359-03	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 5kg		227,000	229,000	455	455									
1-2359-04	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 2kg		136,000	138,000	455	455									
1-2359-05	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 1kg		89,400	91,000	455	455									
1-2359-06	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 500g		73,800	75,000	455	455									
1-2359-07	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 200g		56,900	58,000	455	455									
1-2359-08	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 100g		49,200	51,000	455	455									
1-2359-09	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 50g		38,800	40,000	455	455									
1-2359-10	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 20g		37,500	39,000	455	455									
1-2359-11	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 10g		36,200	38,000	455	455									
1-2359-12	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 5g		36,200	38,000	455	455									
1-2359-13	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 2g		33,800	35,000	455	455									
1-2359-14	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 1g		33,800	35,000	455	455									
1-2359-15	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 500mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-16	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 200mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-17	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 100mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-18	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 50mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-19	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 20mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-20	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 10mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-21	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 5mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-22	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 2mg		22,500	23,000	455	455									
1-2359-23	標準分銅 E-2級 質量JCSS校正付 1mg		22,500	23,000	455	455									
1-2360-01	標準分銅 F-2級 質量JCSS校正付 20kg		297,800	299,000	455	455									
1-2360-02	標準分銅 F-2級 質量JCSS校正付 10kg		175,600	177,000	455	455									
1-2360-03	標準分銅 F-2級 質量JCSS校正付 5kg		126,200	128,000	455	455									
1-2360-04	標準分銅 F-2級 質量JCSS校正付 2kg		61,200	63,000	455	455									
1-2360-05	標準分銅 F-2級 質量JCSS校正付 1kg		45,800	46,600	455	455									
1-2360-06	標準分銅 F-2級 質量JCSS校正付 500g		36,700	37,500	455	455									
1-2															

2025年10月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025	サンジラスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニワース 2024 頁	数値2024 頁	アズビュア 2025 頁	アール 2021 頁	ナビ動2023 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策 カタログ 頁
1-3963-03	Kシース熱電対 (高温度・インコネル (R) タイプ) 0〜700℃ φ1.0mm 1000mm	14,600	15,400	504	504									
1-3963-04	Kシース熱電対 (高温度・インコネル (R) タイプ) 0〜700℃ φ1.0mm×3000mm	15,900	16,800	504	504									
1-3985-01	極細温度センサー (K熱電対) φ0.15mm 100mm Y端子	135,000	143,000	506	506									
1-3985-02	極細温度センサー (K熱電対) φ0.15mm 200mm Y端子	126,000	149,000	506	506									
1-3985-03	極細温度センサー (K熱電対) φ0.15mm 300mm Y端子	146,000	154,000	506	506									
1-3992-01	極細温度センサー (K熱電対) φ0.25mm 100mm Y端子	31,700	33,800	506	506									
1-3992-02	極細温度センサー (K熱電対) φ0.25mm 200mm Y端子	35,700	38,000	506	506									
1-3992-03	極細温度センサー (K熱電対) φ0.25mm 300mm Y端子	38,100	40,500	506	506									
1-4012-01	廃液回収ユニット (UT-Lab.) 240×420×610mm HKY-1	89,500	94,300	890	890									
1-4012-02	廃液回収ユニット (UT-Lab.) 480×420×610mm HKY-2	135,000	142,000	890	890									
1-4024-01	薬品保管ユニット (UT-Lab.) 251×500×600mm SS1-UT	90,000	95,500	869	869									
1-4024-02	薬品保管ユニット (UT-Lab.) 450×500×600mm SS2-UT	136,000	144,000	869	869									
1-4024-03	薬品保管ユニット (UT-Lab.) 450×500×600mm SST-UT	130,000	138,000	869	869									
1-4039-01	酸素吸収剤セット A-500-50S	9,200	10,800	982	982									
1-4039-02	酸素吸収剤 1袋 (100個入) A-500-100	10,000	11,000	982	982									
1-4057-01	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-40	5,500	6,100	528	528									
1-4057-02	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-45	5,500	6,100	528	528									
1-4057-03	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-50	5,500	6,100	528	528									
1-4057-04	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-55	5,500	6,100	528	528									
1-4057-05	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-60	5,500	6,100	528	528									
1-4057-06	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-65	5,500	6,100	528	528									
1-4057-07	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-70	5,500	6,100	528	528									
1-4057-08	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-75	5,500	6,100	528	528									
1-4057-09	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-80	5,500	6,100	528	528									
1-4057-10	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-85	5,500	6,100	528	528									
1-4057-11	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-90	5,500	6,100	528	528									
1-4057-12	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-95	5,500	6,100	528	528									
1-4057-13	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-100	5,500	6,100	528	528									
1-4057-14	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-105	5,500	6,100	528	528									
1-4057-15	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-110	5,500	6,100	528	528									
1-4057-16	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-115	5,500	6,100	528	528									
1-4057-17	サーモラベル (R) スーパーミニIK (不可逆性) 1袋 (200枚入) IK-1													

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-5832-44	サーマルロボ TR-4α	108,000	119,000	75	75	867								
I-5832-45	サーマルロボS TR-Sα	99,000	111,000	75	75	867								
I-5871-01	真実ボンブ用兼台 SPY	25,000	26,300	415	415									
I-6030-02	インキュベーター 用 予備網板	4,500	9,300	62	62									
I-6072-01	ピンセットハンガー 160×200×165mm PH-1	3,500	3,800	1833	1833									
I-6072-02	ピンセットハンガー 160×200×215mm PH-2	4,450	4,800	1833	1833									
I-6114-01	ブラシ乾燥スタンド BS-S	20,000	21,000	2145	2145									
I-628-01	デジタルサーモテープ(R) (可逆性) 30入 D-M6	9,900	10,900	524	524									
I-628-02	デジタルサーモテープ(R) (可逆性) 30入 D-16	9,900	10,900	524	524									
I-628-03	デジタルサーモテープ(R) (可逆性) 30入 D-38	9,900	10,900	524	524									
I-628-04	デジタルサーモテープ(R) (可逆性) 30入 D-06	9,900	10,900	524	524									
I-628-06	デジタルサーモテープ(R) (可逆性) 30入 D-50	9,900	10,900	524	524									
I-629-01	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-40	1,800	2,000	529	529									
I-629-02	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-50	1,800	2,000	529	529									
I-629-03	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-65	1,800	2,000	529	529									
I-629-04	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-80	1,800	2,000	529	529									
I-629-05	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-95	1,800	2,000	529	529									
I-629-06	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-110	1,800	2,000	529	529									
I-629-07	サーモラベル(R) スーパーミニ3K(不可逆/3点式) 1袋(20枚入) 3K-130	1,800	2,000	529	529									
I-630-01	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.50	5,700	6,300	528	528									
I-630-02	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.55	5,700	6,300	528	528									
I-630-03	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.60	5,700	6,300	528	528									
I-630-04	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.65	5,700	6,300	528	528									
I-630-05	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.70	5,700	6,300	528	528									
I-630-06	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.75	5,700	6,300	528	528									
I-630-07	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.80	5,700	6,300	528	528									
I-630-08	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.85	5,700	6,300	528	528									
I-630-09	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.90	5,700	6,300	528	528									
I-630-10	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.95	5,700	6,300	528	528									
I-630-11	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.100	5,700	6,300	528	528									
I-630-12	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.105	5,700	6,300	528	528									
I-630-13	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.110	5,700	6,300	528	528									
I-630-14	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.115	5,700	6,300	528	528									
I-630-15	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.120	5,700	6,300	528	528									
I-630-16	サーモラベル(R) ミニシリーズ(不可逆) 1袋(200枚入) No.125	5,700	6,300	528	528									
I-631-01	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-50	5,700	6,300	527	527									
I-631-02	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-55	5,700	6,300	527	527									
I-631-03	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-60	5,700	6,300	527	527									
I-631-04	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-65	5,700	6,300	527	527									
I-631-05	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-70	5,700	6,300	527	527									
I-631-06	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-75	5,700	6,300	527	527									
I-631-07	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-80	5,700	6,300	527	527									
I-631-08	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-85	5,700	6,300	527	527									
I-631-09	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-90	5,700	6,300	527	527									
I-631-10	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-95	5,700	6,300	527	527									
I-631-11	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-100	5,700	6,300	527	527									
I-631-12	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-105	5,700	6,300	527	527									
I-631-13	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-115	5,700	6,300	527	527									
I-631-14	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-125	5,700	6,300	527	527									
I-631-15	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-130	5,700	6,300	527	527									
I-631-16	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-150	5,700	6,300	527	527									
I-631-17	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-170	5,700	6,300	527	527									
I-631-18	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-200	5,700	6,300	527	527									
I-631-19	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-250	5,700	6,300	527	527									
I-631-20	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-40	5,700	6,300	527	527									
I-631-21	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-45	5,700	6,300	527	527									
I-631-22	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-110	5,700	6,300	527	527									
I-631-23	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-120	5,700	6,300	527	527									
I-631-24	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-140	5,700	6,300	527	527									
I-631-25	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-160	5,700	6,300	527	527									
I-631-26	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-180	5,700	6,300	527	527									
I-631-27	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-190	5,700	6,300	527	527									
I-631-28	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-210	5,700	6,300	527	527									
I-631-29	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-220	5,700	6,300	527	527									
I-631-30	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-230	5,700	6,300	527	527									
I-631-31	サーモラベル(R) Uシリーズ(不可逆) 1箱(40枚入) U-240	5,700	6,300	527	527									
I-633-01	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-50	5,100	5,600	527	527									
I-633-02	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-55	5,100	5,600	527	527									
I-633-03	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-60	5,100	5,600	527	527									
I-633-04	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-65	5,100	5,600	527	527									
I-633-05	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-70	5,100	5,600	527	527									
I-633-06	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-75	5,100	5,600	527	527									
I-633-07	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-80	5,100	5,600	527	527									
I-633-08	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-85	5,100	5,600	527	527									
I-633-09	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-90	5,100	5,600	527	527									
I-633-10	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-95	5,100	5,600	527	527									
I-633-11	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-105	5,100	5,600	527	527									
I-633-12	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-120	5,100	5,600	527	527									
I-633-13	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-140	5,100	5,600	527	527									
I-633-14	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-160	5,100	5,600	527	527									
I-633-15	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-180	5,100	5,600	527	527									
I-633-16	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-200	5,100	5,600	527	527									
I-633-17	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-230	5,100	5,600	527	527									
I-633-18	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-40	5,100	5,600	527	527									
I-633-19	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-45	5,100	5,600	527	527									
I-633-20	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-100	5,100	5,600	527	527									
I-633-21	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-110	5,100	5,600	527	527									
I-633-22	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-130	5,100	5,600	527	527									
I-633-23	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-150	5,100	5,600	527	527									
I-633-24	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-170	5,100	5,600	527	527									
I-633-25	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-190	5,100	5,600	527	527									
I-633-26	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-210	5,100	5,600	527	527									
I-633-27	サーモラベル(R) 3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入 3E-220	5,100	5,600	527	527									
I-634-01	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-50	5,300	5,800	528	528									
I-634-02	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-55	5,300	5,800	528	528									
I-634-03	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-60	5,300	5,800	528	528									
I-634-04	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-65	5,300	5,800	528	528									
I-634-05	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-70	5,300	5,800	528	528									
I-634-06	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-75	5,300	5,800	528	528									
I-634-07	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-80	5,300	5,800	528	528									
I-634-08	サーモラベル(R) 4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入 4E-85	5,300	5,800	528	528									
I-63														

2025年10月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンタアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実需対策カ タログ 頁
1-	637-07	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.25	13,200	14,500	530	530									
1-	637-09	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.29	13,200	14,500	530	530									
1-	637-10	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.31	13,200	14,500	530	530									
1-	637-11	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.33	13,200	14,500	530	530									
1-	637-12	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.36	13,200	14,500	530	530									
1-	637-13	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.41	13,200	14,500	530	530									
1-	637-14	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.44	13,200	14,500	530	530									
1-	637-15	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 高温用 No.45	13,200	14,500	530	530									
1-	637-16	サーマベイント(R)(不可逆性・200g瓶入) 低温用 No.13	13,200	14,500	530	530									
1-	638-01	サーマチップ(R) TRSシリーズ(可逆性) 1箱(25枚入) TR-40	4,400	4,800	524	524								539	
1-	638-02	サーマチップ(R) TRSシリーズ(可逆性) 1箱(25枚入) TR-50	4,400	4,800	524	524								539	
1-	638-03	サーマチップ(R) TRSシリーズ(可逆性) 1箱(25枚入) TR-60	4,400	4,800	524	524								539	
1-	638-04	サーマチップ(R) TRSシリーズ(可逆性) 1箱(25枚入) TR-70	4,400	4,800	524	524								539	
1-	639-01	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 白 M-50	2,400	2,600	531	531									
1-	639-02	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 青 M-60	2,400	2,600	531	531									
1-	639-03	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 緑 M-70	2,400	2,600	531	531									
1-	639-04	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 赤 M-80	2,400	2,600	531	531									
1-	639-06	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 緑 M-100	2,400	2,600	531	531									
1-	639-09	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 緑味黄 M-130	2,400	2,600	531	531									
1-	639-11	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) うす赤 M-150	2,400	2,600	531	531									
1-	639-12	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 白 M-160	2,400	2,600	531	531									
1-	639-14	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) うす緑 M-180	2,400	2,600	531	531									
1-	639-16	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) うす赤 M-200	2,400	2,600	531	531									
1-	639-19	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 黄 M-240	2,400	2,600	531	531									
1-	639-20	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 緑 M-255	2,400	2,600	531	531									
1-	639-24	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 紫 M-300	2,400	2,600	531	531									
1-	639-26	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 黄緑 M-330	2,400	2,600	531	531									
1-	639-32	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 白 M-490	2,400	2,600	531	531									
1-	639-33	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 淡い黄緑 M-520	2,400	2,600	531	531									
1-	639-36	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 青紫 M-590	2,400	2,600	531	531									
1-	639-37	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 暗緑 M-615	2,400	2,600	531	531									
1-	639-38	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 赤紫 M-645	2,400	2,600	531	531									
1-	639-40	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 橙 M-700	2,400	2,600	531	531									
1-	639-44	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 紫 M-825	2,400	2,600	531	531									
1-	639-45	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 緑 M-855	2,400	2,600	531	531									
1-	639-46	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 青 M-885	2,400	2,600	531	531									
1-	639-47	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 赤味黄 M-915	2,400	2,600	531	531									
1-	639-51	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ) 赤 M-40	2,400	2,600	531	531									
1-	639-52	サーマクロヨン(R)M(不可逆性・ペンタイプ)M-M-350	2,400	2,600	531	531									
1-	6655-01	無酸素・乾燥保存システム 1箱(25瓶入) A-25AZS	15,000	18,200	982	982									
1-	6655-02	酸素吸収剤 1箱(100個入) A-750-100	12,000	13,000	982	982									
1-	6655-03	ゼオライト乾燥剤(板状) 1箱(100個入) AZ10G-100	15,200	17,000	982	982									
1-	6655-04	ハイドロリア用保存袋 150×220mm 1箱(300枚入) AP-1522-300	11,000	12,200	982	982									
1-	6655-05	ハイドロリア用保存袋 180×260mm 1箱(300枚入) AP-1826-300	13,200	14,500	982	982									
1-	6674-01	JISゴースル ブラックシルバー YG-6000	2,900	3,100	2226	2226									
1-	6674-05	JISゴースル ブラック YG-6000BB	3,700	3,900	2226	2226									
1-	6674-23	ゴースル YG-6000YCP ブラックシルバー	4,900	5,200	2226	2226									
1-	6774-03	ブレードシール(粘着式) 未減厚 AL 1箱(200枚入) P96A01N	35,100	39,300	1131	1131									
1-	6774-06	ブレードシール(粘着式) 減厚済 AL 1箱(200枚入) P96A01S	37,300	41,500	1131	1131									
1-	689-06	水流メンプ用部品 トライツ逆流防止弁	2,900	3,400	389	389									
1-	690-01	ステンレス製スコップ(ステンレススコップ) 100mL 8835	5,100	5,200	1845	1845									
1-	690-02	ステンレス製スコップ(ステンレススコップ) 200mL 8836	5,200	5,300	1845	1845									
1-	690-03	ステンレス製スコップ(ステンレススコップ) 250mL 8837	6,000	6,100	1845	1845									
1-	690-04	ステンレス製スコップ(ステンレススコップ) 500mL 8838	9,500	9,700	1845	1845									
1-	7425-01	兼用水切りネット 50枚入 KA-710	460	520	2188	2188	-					67			
1-	7557-01	温水循環装置 HTC-1000	276,000	291,000	89	89									
1-	7557-11	温水循環装置 専用スコ	17,000	20,000	89	89									
1-	7998-02	オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) 120×240×170mm OSP-90W	96,800	109,000	400	400									
1-	8113-01	かんたんマイベツスプレー 400ml(スプレー)	440	530			-					75			
1-	8113-11	かんたんマイベツス 業務用 4.5L ホール用洗剤 021168	1,760	1,940			-					75			
1-	8391-01	時計皿 φ100mm 213214606	2,900	3,000	1710	1710									
1-	8391-03	時計皿 φ150mm 213215705	4,100	4,200	1710	1710									
1-	8391-04	時計皿 φ200mm 213216101	7,200	7,300	1710	1710									
1-	8391-05	時計皿 φ50mm 213213207	2,000	2,100	1710	1710									
1-	8391-06	時計皿 φ60mm 213213404	2,200	2,300	1710	1710									
1-	8391-07	時計皿 φ80mm 213214109	2,600	2,700	1710	1710									
1-	8396-02	標本瓶 170mL 242090901	14,400	14,700	1708	1708									
1-	8396-03	標本瓶 500mL 242092405	20,700	21,100	1708	1708									
1-	8396-04	標本瓶 880mL 242092602	24,700	25,200	1708	1708									
1-	8400-02	試薬箱(栓付き)(デュラン(R)) 白 50mL 211651702	7,400	7,500	1596	1596									
1-	8400-04	試薬箱(栓付き)(デュラン(R)) 白 250mL 211653609	7,900	8,000	1596	1596									
1-	8400-05	試薬箱(栓付き)(デュラン(R)) 白 500mL 211654408	7,900	8,000	1596	1596									
1-	8400-08	試薬箱(栓付き)(デュラン(R)) 白 5000mL 211657302	38,200	38,900	1596	1596									
1-	8407-03	NS共通適合三角フラスコ 50mL 241931803	3,800	3,900	1668	1668									
1-	8407-04	共通適合三角フラスコ 03022928	4,000	4,100	1668	1668									
1-	8407-07	共通適合三角フラスコ 03022937	4,100	4,200	1668	1668									
1-	8407-08	NS共通適合三角フラスコ 200mL 241933204	4,600	4,700	1668	1668									
1-	8407-09	NS共通適合三角フラスコ 250mL 241933607	5,800	5,900	1668	1668									
1-	8407-10	共通適合三角フラスコ 03022949	5,300	5,400	1668	1668									
1-	8407-12	共通適合三角フラスコ 03022952	4,200	4,300	1668	1668									
1-	8407-14	共通適合三角フラスコ 03022958	5,300	5,400	1668	1668									
1-	8407-16	NS共通適合三角フラスコ 1000mL 241935402	7,150	7,300	1668	1668									
1-	8407-17	共通適合三角フラスコ 03022970	6,800	6,900	1668	1668									
1-	8491-02	セパラブルフラスコ 丸形(DURAN(R)) 4000mL 243957102	59,400	60,500	1683	1683									
1-	8491-04	セパラブルフラスコ 丸形(DURAN(R)) 10000mL 243958604	109,800	111,800	1683	1683									
1-	8491-05	セパラブルフラスコ 丸形(DURAN(R)) 20000mL 243959103	128,400	130,800	1683	1683									
1-	8492-03	セパラブルフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 2000mL 243906307	42,600	43,400	1683	1683									
1-	8492-04	セパラブルフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 4000mL 243907106	55,000	56,000	1683	1683									
1-	8492-05	セパラブルフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 6000mL 243907603	67,400	68,700	1683	1683									
1-	8492-06	セパラブルフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 10000mL 243908608	70,000	81,300	1683	1683									
1-	8495-01	フラスコ用クランプ 06246010	18,200	18,500	1683	1683									
1-	8495-02	フラスコ用クランプ 06246015	22,000	22,400	1683	1683									
1-	878-01	丸型カーバグラス φ12mm 100枚×10箱入 01 115 20.PK10	14,800	15,100	1443	1443									
1-	878-03	丸型カーバグラス φ18mm 100枚×10箱入 01 115 80.PK10	16,300	16,600	1443	1443									
1-	878-04	丸型カーバグラス φ22mm 100枚×10箱入 01 116 20.PK10	18,700	19,000	1443	1443									
1-	878-05	丸型カーバグラス φ25mm 100枚×10箱入 01 116 50.PK10	23,900	24,300	1443	1443									
1-	8849-01	三角フラスコ 50mL 212161707	1,500	1,600	1669	1669									
1-	8849-02	三角フラスコ 100mL 212162403	1,600	1,700	1669	1669									
1-	8849-03	三角フラスコ 200mL													

[illegible]

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025 頁	サンタアスト2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエア2025 頁	アズゾール2021 頁	ナビ総2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカタログ 頁	災害対策力 頁
2-712-03	廃液容器保管庫 (UT-Lab) 収納数4本 WF-4	110,000	116,000	890				208						
2-716-01	メスシリンダースタンド 90・100・200mL MCS-1	14,300	15,700	2145	2145									
2-716-02	メスシリンダースタンド 500・1000mL MCS-2	16,900	18,500	2145	2145									
2-7215-05	タンバウ質結晶化プレート 1張 (10枚入) MRC-2PS	16,600	17,300	1129	1129									
2-7215-07	タンバウ質結晶化プレート 1張 (10枚入) MRC-3UV	23,600	24,600	1129	1129									
2-726-01	ー斗缶保管キャリ ー 280×280×120mm WF-1T	16,000	16,900	891	891									
2-726-02	ー斗缶保管キャリ ー 520×280×120mm WF-2T	22,000	23,200	891	891									
2-726-03	ー斗缶保管キャリ ー 1000×280×120mm WF-4T	32,000	33,600	891	891									
2-7431-31	フロストドライデシケーター (SFD) 450×400(496)×900mm N-SFD-CB	168,000	173,000	947	947									
2-7431-32	フロストドライデシケーター (SFD) 600×550(646)×1700mm N-SFD-SB	238,000	248,000	947	947									
2-7431-33	フロストドライデシケーター (SFD) 1200×550(646)×1652mm N-SFD-WB	360,000	379,000	947	947									
2-7743-01	濾液管 15mL プラグシールキャップ付き (ラック入り) 500本(25本立×ラック×10袋)/箱 3142-335	39,300	42,900	1777	1777									
2-7743-02	濾液管 50mL プラグシールキャップ付き (ラック入り) 500本(25本立×20袋)/箱 3192-335	47,000	51,300	1777	1777									
2-7743-03	濾液管 15mL プラグシールキャップ付き (バルク) 500本(50本×10袋)/箱 3132-345	28,100	30,700	1777	1777									
2-7743-04	濾液管 50mL プラグシールキャップ付き (バルク) 500本(50本×10袋)/箱 3182-345	36,600	40,000	1777	1777									
2-7833-11	ハイテンブオープン (ETTAS) HTO-300S	310,000	327,000	33	33									
2-7833-12	ハイテンブオープン (ETTAS) HTO-450S	382,000	402,000	33	33									
2-7910-01	スタンダードステンレス小型デシケーター 400×350×436mm SCD-1L	42,500	45,300	974	974									
2-7910-02	スタンダードステンレス小型デシケーター 400×350×882mm SCD-2H	67,500	71,800	974	974									
2-7915-01	傾斜型試験管立て KER30-10	3,000	3,200	1784	1784									
2-7915-02	傾斜スタンド KE-STAND	2,550	2,700	1784	1784									
2-7990-01	耐震薬品庫 (薄型) 窓なし W900S	104,000	110,000	864	864									
2-7990-02	耐震薬品庫 (薄型) ガラス窓付 W900G	114,000	121,000	864	864									
2-7990-03	耐震薬品庫 (薄型) 窓なし SW900S	67,000	70,700	864	864									
2-7990-04	耐震薬品庫 (薄型) ガラス窓付 SW900G	77,000	81,200	864	864									
2-8092-11	耐震薬品庫用ベース 450×700×40mm SB4570	8,000	8,800	872	872									
2-8092-12	耐震薬品庫用ベース 900×700×40mm SB9070	10,000	11,000	872	872									
2-8092-13	耐震薬品庫用ベース SB904S SB904S (ベース)	9,000	9,900	864	864									
2-8165-02	水質検知管 銅イオン 1箱 (10本入) 203S	5,300	6,000	601	601									
2-8165-03	水質検知管 塩素イオン 1箱 (10本入) 201SA	2,400	2,700	601	601									
2-8165-04	水質検知管 塩素イオン 1箱 (10本入) 201SB	2,400	2,700	601	601									
2-8165-05	水質検知管 残留塩素 1箱 (10本入) 234SA	2,800	3,200	601	601									
2-8165-06	水質検知管 シアンイオン 1箱 (10本入) 204S	2,400	2,700	601	601									
2-8165-07	水質検知管 溶剤中水分 1箱 (10本入) 77S	3,300	4,000	601	601									
2-8165-08	水質検知管 溶存硫化合物 1箱 (10本入) 200SA	2,400	2,700	601	601									
2-8165-09	水質検知管 溶存硫化合物 1箱 (10本入) 200SB	2,400	2,700	601	601									
2-8165-10	水質検知管 ヒ素 1箱 (10本入) 27	3,700	4,000	601	601									
2-8165-11	ガス検知管 燃焼用石油 1箱 (10本入) 290PI	3,000	3,400	601	601									
2-8258-21	コロニーカウンター Galaxy 330	158,000	160,000	1388	1388									
2-8296-01	圧縮空気不純物測定用検知管 一酸化炭素 1箱 (10本入) 600SP	3,700	5,000	606	606									
2-8296-02	圧縮空気不純物測定用検知管 オイルミスト 1箱 (10本入) 602SP	3,700	5,000	606	606									
2-8296-03	圧縮空気不純物測定用検知管 酸素 1箱 (5本入) 604SP2	3,700	5,000	606	606									
2-8296-04	圧縮空気不純物測定用検知管 水分 1箱 (10本入) 603SP2	3,700	5,000	606	606									
2-8296-05	圧縮空気不純物測定用検知管 二酸化炭素 1箱 (10本入) 601SP	3,700	5,000	606	606									
2-877-01	メスピベット (先端目盛) 0.1mL 19100001A	860	770	1746	1746									
2-8862-21	サニエコ粘着マット 1箱 (10シート入) 450×900	16,800	16,900											
2-8862-22	サニエコ粘着マット 1箱 (10シート入) 600×900	21,000	21,200											
2-8862-23	サニエコ粘着マット 1箱 (10シート入) 600×1200	25,200	25,400											
2-8863-21	サニエコ抗菌粘着マット 1箱 (10シート入) 450×900	18,200	18,400											
2-8863-22	サニエコ抗菌粘着マット 1箱 (10シート入) 600×900	21,500	21,700											
2-8863-23	サニエコ抗菌粘着マット 1箱 (10シート入) 600×1200	27,100	27,300											
2-8996-01	尿分測定用尿皿 6mL 255/1	650	700	1862	1862									
2-8996-02	尿分測定用尿皿 13mL 255/2	890	960	1862	1862									
2-8996-03	尿分測定用尿皿 28mL 255/2a	950	1,030	1862	1862									
2-8996-04	尿分測定用尿皿 40mL 255/3	1,070	1,160	1862	1862									
2-8996-05	尿分測定用尿皿 7mL 204/2	360	390	1862	1862									
2-8996-06	尿分測定用尿皿 9mL 204/3	400	430	1862	1862									
2-8996-08	尿分測定用尿皿 70mL 204/6	650	700	1862	1862									
2-8996-09	尿分測定用尿皿 220mL 204/8	1,180	1,270	1862	1862									
2-9052-01	作業用保護帽 (保護インナー内蔵タイプ) abonetJOB ラウンド スミキャップ ネイビー 2075	4,800	5,800	2328	2328									
2-9052-02	作業用保護帽 (保護インナー内蔵タイプ) abonetJOB ラウンド スミキャップ ブラック 2075	4,800	5,800	2328	2328									
2-9134-02	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 40mL	1,550	1,600	1712	1712									
2-9134-03	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 60mL	1,680	1,800	1712	1712									
2-9134-04	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 100mL	2,100	2,200	1712	1712									
2-9134-06	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 300mL	2,800	2,900	1712	1712									
2-9134-07	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 500mL	3,500	3,600	1712	1712									
2-9134-08	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 900mL	6,000	6,200	1712	1712									
2-9134-09	結晶皿 (燐珪酸ガラス) 2000mL	10,200	10,600	1712	1712									
2-9136-01	時計皿 φ40mm 10個入	1,700	1,800	1710	1710								466	
2-9136-02	時計皿 φ50mm 10個入	1,900	2,000	1710	1710								466	
2-9136-03	時計皿 φ60mm 10個入	1,900	2,000	1710	1710								466	
2-9136-04	時計皿 φ70mm 10個入	2,200	2,300	1710	1710								466	
2-9136-05	時計皿 φ80mm 10個入	2,300	2,400	1710	1710								466	
2-9136-06	時計皿 φ90mm 10個入	2,400	2,500	1710	1710								466	
2-9136-07	時計皿 φ100mm 10個入	2,900	3,000	1710	1710								466	
2-9136-08	時計皿 φ110mm 10個入	2,900	3,000	1710	1710								466	
2-9136-09	時計皿 φ120mm 10個入	3,000	3,100	1710	1710								466	
2-9136-10	時計皿 φ150mm 10個入	5,000	5,200	1710	1710								466	
2-9136-12	時計皿 φ200mm 10個入	9,700	10,100	1710	1710								466	
2-9136-13	時計皿 φ250mm 5個入	7,500	7,800	1710	1710								466	
2-9136-31	時計皿 φ180mm 10個入	7,100	7,400	1710	1710								466	
2-9137-01	ホールピベット 1mL	460	480	1751	1751									
2-9137-02	ホールピベット 2mL	460	480	1751	1751									
2-9137-03	ホールピベット 3mL	520	540	1751	1751									
2-9137-04	ホールピベット 4mL	520	540	1751	1751									
2-9137-05	ホールピベット 5mL	520	540	1751	1751									
2-9137-06	ホールピベット 10mL	640	670	1751	1751									
2-9137-07	ホールピベット 15mL	730	760	1751	1751									
2-9137-08	ホールピベット 20mL	870	900	1751	1751									
2-9137-09	ホールピベット 25mL	1,100	1,200	1751	1751									
2-9137-10	ホールピベット 30mL	1,300	1,400	1751	1751									
2-9137-12	ホールピベット 50mL	1,400	1,550	1751	1751									
2-9138-01	ビュレット ガラスコック付 10mL	7,700	8,000	1741	1741									
2-9138-02	ビュレット ガラスコック付 25mL	8,600	8,900	1741	1741									
2-9138-04	ビュレット ガラスコック付 100mL	13,000	13,500	1741	1741									
2-9139-01	ビュレット PTFEコック付 10mL	6,000	6,200	1741	1741									
2-9139-02	ビュレット PTFEコック付 25mL	6,400	6,600	1741	1741									
2-9139-03	ビュレット PTFEコック付 50mL	6,900	7,200	1741	1741									
2-9139-04	ビュレット PTFEコック付 100mL	13,000	13,500	1741	1741									
2-9171-01	ガラスロート φ30mm	630	660	1792	1792								494	
2-9171-02	ガラスロート φ45mm	660	680	1792	1792								494	
2-9171-03	ガラスロート φ50mm	870	910	1792	1792								494	
2-9171-04	ガラスロート φ60mm	710	740	1792	1792								494	
2-9171-05	ガラスロート φ70mm	870	900	1792	1792								494	
2-9171-06	ガラスロート φ75mm	890	920	1792	1792								494	
2-9171-07	ガラスロート φ100mm	2,150	2,200	1792	1792		</							

2025年10月1日より実施

	品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビ2024 円	サニフープ 2024 円	数値2024 円	アズビュア 2025 円	アズール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカ タログ 円	サイエンス カタログ 円	実用対策カ タログ 円
2-9825-06	両開きクランプ(ビニール被膜) クラシク型 小		5,580	5,700	1820	1820									
2-9825-07	両開きクランプ(ビニール被膜) クラシク型 中		7,110	7,200	1820	1820									
2-9825-08	両開きクランプ(ビニール被膜) クラシク型 大		7,320	7,400	1820	1820									
2-9825-09	両開きクランプ(ビニール被膜) 網長 極小		1,620	1,700	1820	1820									
2-9825-10	両開きクランプ(ビニール被膜) 網長 小		1,670	1,800	1820	1820									
2-9825-11	両開きクランプ(ビニール被膜) 網長 中		2,220	2,300	1820	1820									
2-9825-12	両開きクランプ(ビニール被膜) 網長 大		2,330	2,400	1820	1820									
2-9832-21	白衣(綿100%) 男性用 S 9414345		5,400	5,500	2291	2291									
2-9832-22	白衣(綿100%) 男性用 M 9414346		5,400	5,500	2291	2291									
2-9832-23	白衣(綿100%) 男性用 L 9414347		5,400	5,500	2291	2291									
2-9832-24	白衣(綿100%) 男性用 XL 9414348		5,400	5,500	2291	2291									
2-9832-25	白衣(綿100%) 男性用 XXL 9414349		5,400	5,500	2291	2291									
2-9835-21	メディカルバイザー 交換用バイザー 5個入		7,350	7,600	2234	2234									
2-9835-31	メディカルバイザー 本体		4,800	4,900	2234	2234									
2-986-01	オービタルシェーカー 本体 AS-MOR-3001		205,000	199,000	266	266									
2-106-01	双眼実体顕微鏡(アーム付) DE-263		157,000	136,000	760	760									
2-1123-01	薬品庫 MC-150		163,000	174,000	874	874									
2-1123-02	薬品庫 MC-150用棚板		6,500	7,200	874	874									
2-113-01	乾燥用ラック P20302		15,800	16,800	2146	2146									
2-119-07	グローブバッグ 6枚入 X37-27		118,000	99,900	937	937									
2-1390-21	エアシャワー HAS-T81PSL-E		995,000	1,155,000					355	111					
2-1390-22	エアシャワー HAS-T81PSL-E		1,311,000	1,548,000					355	111					
2-1390-25	エアシャワー HAS-T81PSL-E		1,223,000	1,393,000					355	111					
2-1390-26	エアシャワー HAS-T161PSL-S		1,493,000	1,676,000					355	111					
2-1390-33	エアシャワー HAS-T201PSL-E		1,143,000	1,340,000					355	111					
2-1390-34	エアシャワー HAS-T221PSL-E		1,492,000	1,711,000					355	111					
2-1407-01	気流可視化装置 250×185×255 ACV-502A1		585,000	625,000	2415	2415			365	119					
2-1411-21	卓上型バイオロジカルセーフティキャビネット(クラスIIA2) BHC-T701IIA2		1,185,000	1,230,000					334						
2-1411-22	卓上型バイオロジカルセーフティキャビネット(クラスIIA2) BHC-T701IIA2-G		1,260,000	1,315,000					334						
2-1448-11	クリーンブースアルミバインド仕様クラス10000 1500×1500×2100mm HBU1515A-7		340,000	366,000					343						
2-1448-12	クリーンブースアルミバインド仕様クラス10000 2000×1500×2100mm HBU1520A-7		380,000	431,000					343						
2-1448-13	クリーンブースアルミバインド仕様クラス10000 2000×2000×2100mm HBU2020A-7		403,000	449,000					343						
2-1448-14	クリーンブースアルミバ														

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンタアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-5398-01	Kシーシ熱電対 (SUS316ロングシースタイプ) 900℃ φ8.0×1000mm K-316-8.0-1000	19,600	20,800	504	504									
3-5478-01	JIS保護メガネ(オーバーグラス) SN-770	3,300	3,400	2220	2220									
3-5598-01	Tシーシ熱電対 (SUS316) φ1.0×300mm T-S316-φ1.0-300	10,800	13,300	503	503									
3-5598-02	Tシーシ熱電対 (SUS316) φ1.0×500mm T-S316-φ1.0-500	11,700	14,400	503	503									
3-5598-03	Tシーシ熱電対 (SUS316) φ1.6×300mm T-S316-φ1.6-300	11,900	12,700	503	503									
3-5598-04	Tシーシ熱電対 (SUS316) φ1.6×500mm T-S316-φ1.6-500	11,100	13,500	503	503									
3-5598-05	Tシーシ熱電対 (SUS316) φ3.2×300mm T-S316-φ3.2-300	12,500	13,300	503	503									
3-5598-06	Tシーシ熱電対 (SUS316) φ3.2×500mm T-S316-φ3.2-500	13,600	14,400	503	503									
3-5611-01	自在仕切板 (5枚組) NO.10(ブルー)	1,100	1,340	1011	1011	55								
3-5611-02	自在仕切板 (5枚組) NO.10(ホワイト)	1,100	1,340	1011	1011	55								
3-5611-03	自在仕切板 (5枚組) NO.6(ブルー)	800	1,000	1011	1011	55								
3-5611-04	自在仕切板 (5枚組) NO.6(ホワイト)	800	1,000	1011	1011	55								
3-5660-01	ビペット掛 ウェーブ型M3 (ハーフトタイプ)	2,000	2,100	1002	1002								472	
3-5996-03	ボルトトップディセンサ 吸引ノズル・泡抜機構付 ULT10	52,000	53,300	1200	1200									
3-6008-01	ガラス手付ピーカー 250mL 154/250	1,000	1,100	1717	1717									
3-6008-02	ガラス手付ピーカー 400mL 154/400	1,200	1,300	1717	1717									
3-6008-03	ガラス手付ピーカー 600mL 154/600	1,250	1,300	1717	1717									
3-6008-04	ガラス手付ピーカー 1000mL 154/1000	2,000	2,100	1717	1717									
3-6012-12	三角フラスコ キャップ付 250mL 8023C/250	3,600	3,700	1668	1668									
3-6012-13	三角フラスコ キャップ付 500mL 8023C/500	3,900	4,000	1668	1668									
3-6012-14	三角フラスコ キャップ付 1000mL 8023C/1000	5,800	6,000	1668	1668									
3-6014-11	ねじロガス洗浄瓶 中管のみ 2451N	6,500	6,700	1713	1713									
3-6014-21	ねじロガス洗浄瓶 2451	10,400	10,700	1713	1713									
3-6015-01	ガス洗浄瓶 100mL 2450/100	14,800	15,200	1713	1713									
3-6015-02	ガス洗浄瓶 250mL 2450/250	17,600	18,100	1713	1713									
3-6015-03	ガス洗浄瓶 500mL 2450/500	21,100	21,700	1713	1713									
3-6098-01	ステンレス製ゴミ箱 RB-4045-SS	3,520	3,600	2184	2184									
3-6125-01	工業用内視鏡 F300-6.0mm articulation Hyperion probe	225,500	199,000	796	796									
3-6128-03	極厚三角フラスコ 100mL 212172404	2,400	2,500	1671	1671									
3-6128-04	極厚三角フラスコ 250mL 212173606	3,300	3,400	1671	1671									
3-6128-05	極厚三角フラスコ 500mL 212174405	4,800	4,900	1671	1671									
3-6128-07	極厚三角フラスコ 2000mL 212176303	14,500	14,800	1671	1671									
3-6128-08	極厚三角フラスコ 5000mL 212177308	29,200	29,700	1671	1671									
3-6279-01	ステージ (角度傾斜) 分度器付 AG40	72,500	78,300	806	806									
3-6279-02	ステージ (角度傾斜) AG100	58,000	81,100	806	806									
3-6279-03	ステージ (角度傾斜) AG120	77,800	87,500	806	806									
3-6279-04	ステージ (角度傾斜) AG200	103,000	112,000	806	806									
3-6279-05	ステージ (角度傾斜) AG220	113,000	122,000	806	806									
3-6279-06	ステージ 角度傾斜 分度器付 AG35	73,900	80,000	806	806									
3-6279-07	ステージ 角度傾斜 AG85	81,800	89,100	806	806									
3-6280-01	ステージ (XY軸) プレート100×100mm ストローク100mm SKY100-100	126,000	136,000	806	806									
3-6280-02	ステージ (XY軸) プレート125×125mm ストローク100mm SKY125-100	137,000	148,000	806	806									
3-6280-03	ステージ (XY軸) プレート150×150mm ストローク150mm SKY150-150	158,000	171,000	806	806									
3-6280-04	ステージ (XY軸) プレート175×175mm ストローク150mm SKY175-150	174,000	188,000	806	806									
3-6280-05	ステージ (XY軸) プレート200×200mm ストローク100mm SKY200-100	184,000	199,000	806	806									
3-6280-06	ステージ (XY軸) プレート300×300mm ストローク300mm SKY300-300	232,000	251,000	806	806									
3-6383-11	軽量保護メガネ 513010000	1,100	1,200	2221	2221									
3-6383-12	軽量保護メガネ 513020000	1,170	1,200	2221	2221									
3-6385-01	ガラスビーズ 絶滅し φ3mm 3 MATT	9,800	10,200	313	313									
3-6385-03	ガラスビーズ 絶滅し MATT φ4mm	11,100	11,500	313	313									
3-6385-04	ガラスビーズ 絶滅し MATT φ5mm	11,400	11,800	313	313									
3-6385-06	ガラスビーズ 絶滅し MATT φ7mm	12,000	12,500	313	313									
3-6385-09	ガラスビーズ 絶滅し MATT φ10mm	12,700	13,200	313	313									
3-6387-01	ノンパウダー指サック M 1440個入 Mサイズ	5,100	5,200	2285	2285									
3-6387-02	ノンパウダー指サック S 1440個入 Sサイズ	5,100	5,200	2285	2285									
3-6441-01	ESDブローブ MPT1RCP	2,150	2,200	2560	2560									
3-6441-02	ESDブローブ MPT2CP	2,150	2,200	2560	2560									
3-6441-03	ESDブローブ MPT3CP	2,150	2,200	2560	2560									
3-6465-01	ポリロート 100φmm	290	300	1794	1794									
3-6465-02	ポリロート 150φmm	420	430	1794	1794									
3-6467-01	ストッcock 二方	4,000	4,100	1903	1903									
3-6467-02	ストッcock 三方	4,900	5,000	1903	1903									
3-6481-02	ブンゼンバーナー フェニックスII Accu	178,200	142,500	1851	1851									
3-6481-11	ブンゼンバーナー フェニックスII CV360用アダプター	30,200	27,200	1851	1851									
3-6532-02	ガラス通過器 150mL 20~35um GF-150C	7,800	7,000	1706	1706									
3-6532-03	ガラス通過器 150mL 10~20um GF-150M	7,800	7,000	1706	1706									
3-6532-04	ガラス通過器 150mL 5~10um GF-150F	7,800	7,000	1706	1706									
3-6772-01	薬品トレーユニット (UT-Lab.) 400×450×652mm 左扉 SPBT-UTCL	58,700	61,900	877	877									
3-6772-02	薬品トレーユニット (UT-Lab.) 400×450×652mm 右扉 SPBT-UTCOR	58,700	61,900	877	877									
3-6772-11	薬品トレーユニット (UT-Lab.) 追加用棚板	3,500	3,900	877	877									
3-6779-01	セラミックガラス板 本オセラム N-11 160角用台	5,120	5,400	1854	1854									
3-6779-02	セラミックガラス板 本オセラム N-11 210角用台	5,780	6,100	1854	1854									
3-6779-03	セラミックガラス板 本オセラム N-11 260角用台	6,670	7,200	1854	1854									
3-691-11	ワイヤレスデジタルノギス 受信機 i-Stick	22,200	23,700							80				
3-6956-01	アクリルカラム φ60×1000mm No.1	62,300	63,700	1320	1320									
3-6956-02	アクリルカラム φ70×1000mm No.2	80,700	82,300	1320	1320									
3-6956-03	アクリルカラム φ90×1000mm No.3	88,900	91,800	1320	1320									
3-6956-04	アクリルカラム φ110×1000mm No.4	95,600	98,500	1320	1320									
3-6956-05	アクリルカラム φ130×1000mm No.5	119,000	123,000	1320	1320									
3-6956-06	アクリルカラム φ160×1000mm No.6	126,000	132,000	1320	1320									
3-6956-07	アクリルカラム φ180×1000mm No.7	150,000	157,000	1320	1320									
3-6956-08	アクリルカラム φ200×1000mm No.8	156,000	163,000	1320	1320									
3-6971-01	保護面 上下面ガード 防曇加工 (標準タイプ) 2124AFR	13,000	15,300	2235	2235									
3-6976-11	廃液回収セット (GL45) 307307	51,400	52,400	1311	1311									
3-6978-11	HPLC用安全システム スターターキット (GL45ボトル用) 399200	80,800	82,300	1310	1310									
3-6978-12	HPLC用安全システム スターターキット (GL45ボトル用) 399201	83,600	85,200	1310	1310									
3-6986-02	細口角瓶 (UN規格/リキッド) 遮光 1000mL 2000770067	760	770	1522	1522									
3-6986-03	細口角瓶 (UN規格/リキッド) 遮光 2500mL 2000064466	1,300	1,400	1522	1522									
3-6986-11	細口丸瓶遮光 500A 2000770096	530	540	1522	1522									
3-7100-03	PP製時計皿 99φmm 455	410	420	1710	1710									
3-7104-07	メスフラスコ ClassA 100mL 粒14/23 216782508	2,050	2,100	1728	1728									
3-7104-08	メスフラスコ ClassA 200mL 216783204	2,350	2,400	1728	1728									
3-7104-09	メスフラスコ ClassA 250mL 216783607	3,000	3,100	1728	1728									
3-7104-10	メスフラスコ ClassA 500mL 216784406	3,500	3,600	1728	1728									
3-7104-11	メスフラスコ ClassA 1000mL 216785402	6,100	6,200	1728	1728									
3-7104-12	メスフラスコ ClassA 2000mL 216786304	8,600	8,800	1728	1728									
3-7104-13	メスフラスコ ClassA 5000mL 216787309	25,200	25,700	1728	1728									
3-7112-05	メスシリンダー DURAN (R) 100mL 213862408	3,600	3,700	1734	1734									
3-7112-06	メスシリンダー DURAN (R) 250mL 213863601	4,100	4,200	1734	1734									
3-7112-07	メスシリンダー DURAN (R) 500mL 213864409	6,800	6,900	1734	1734									
3-7112-08	メスシリンダー DURAN (R) 1000mL 213865405	10,600	10,800	1734	1734									
3-7119-05	ネジロ三角フラスコ 交換用PBTキャップ (赤-GL25) 292401305	700	710	1672	1672									
3-7121-01	保護メガネ用安全保護用具保管ケース ブルー MIDI-1	7,000	7,100	2237	2237									

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ監2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-7135-02	広口瓶 KAUTEX(R) 250mL 2000783859	460	470	1506	1506									
3-7135-03	広口瓶 KAUTEX(R) 500mL 2000783852	630	640	1506	1506									
3-7135-04	広口瓶 KAUTEX(R) 1000mL 2000783855	850	870	1506	1506									
3-7359-01	直尺 15cm	380	400	751	751								527	
3-7359-02	直尺 30cm	840	890	751	751								527	
3-7359-03	直尺 60cm	2,150	2,260	751	751								527	
3-7359-04	直尺 1m	4,060	4,270	751	751								527	
3-7359-05	直尺 1.5m	16,120	17,000	751	751								527	
3-7359-06	直尺 2m	21,460	22,600	751	751								527	
3-7497-01	3連スクリーンクロス・ブルー TP3-1906BN-FFBB	41,600	49,600	851	851									
3-7497-02	3連スクリーンクロス・グリーン NTP3-1906BN-FFYY	41,600	49,600	851	851									
3-7497-03	3連スクリーン ポリカーボネート・半透明 TP3-1906BN-PC	51,610	61,300	851	851									
3-7566-14	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー用AMフィルター	89,000	80,000			914		288						
3-7566-18	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー NF1300用固定式台座(キャスターなし)	191,000	172,000					288						
3-7566-19	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー NF1600用固定式台座(キャスターなし)	204,000	183,000					288						
3-7566-22	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー NF1000用固定式台座(キャスター付き)	179,000	161,000			914		288						
3-7566-23	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー NF1300用固定式台座(キャスター付き)	204,000	184,000			914		288						
3-7574-01	水分測定用アルミ皿 80枚入 6285406	6,500	6,600	710	710									
3-7575-06	ヘルマ石英セル スタンダード 100-40-40	31,500	29,800	1329	1329									
3-7625-01	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF0510-01	34,800	37,800	2570	2570									
3-7625-02	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF0510-02	34,800	37,800	2570	2570									
3-7625-03	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1005-01	42,500	46,000	2570	2570									
3-7625-04	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1005-02	42,500	46,000	2570	2570									
3-7625-05	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1010-01	42,500	46,000	2570	2570									
3-7625-06	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1010-02	42,500	46,000	2570	2570									
3-7625-07	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) 浮きおさえタイプ STF2005-01-10	77,400	83,900	2570	2570									
3-7625-08	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) 浮きおさえタイプ STF2010-01-10	69,600	75,400	2570	2570									
3-7625-10	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) メッシュタイプ STF4000-0120	54,700	59,100	2570	2570									
3-7625-11	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) メッシュタイプ STF4005	78,800	84,500	2570	2570									
3-7625-12	洗浄用キヤリア STF0505-01	30,400	33,000	2570	2570									
3-7625-13	洗浄用キヤリア STF0515-01	30,400	33,000	2570	2570									
3-7625-14	洗浄用キヤリア STF1015-01	35,600	38,600	2570	2570									
3-7625-15	洗浄用キヤリア STF1015-02	35,600	38,600	2570	2570									
3-7625-16	洗浄用キヤリア STF4000-0045	34,700	47,200	2570	2570									
3-7625-17	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) 浮きおさえタイプ 65×41×68/155mm STF-2020-01-05	74,000	79,900	2570	2570									
3-7625-18	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) 浮きおさえタイプ 65×66×68/155mm STF-2020-01-10	81,500	88,300	2570	2570									
3-7625-19	洗浄用キヤリア(オールフッ素樹脂) 浮きおさえタイプ 125×98×128/211mm STF2100-01-10	190,000	195,000	2570	2570									
3-7839-11	マンホール対応ドイレチンセット MS-DX001S	51,000	58,000			-							281	
3-7839-12	マンホール対応ドイレチンセット MS-TW1212S	89,000	103,000			-							281	
3-8144-11	特定小電カトランシーバーD13フレックスシングル急速充電器セット EDC-131A	5,200	5,800										352	
3-8144-12	特定小電カトランシーバーD13フレックスワイン連結充電スタンド EDC-167R	6,700	7,500										352	
3-8144-16	特定小電カトランシーバーD13フレックスリチウムイオンバッテリー EBP-60	5,800	6,000										352	
3-8145-11	特定小電カトランシーバーラベルトークシングル急速充電器セット EDC-207A	4,000	4,800			203							352	
3-8145-12	特定小電カトランシーバーラベルトーク5連急速連結スタンド EDC-208R	8,700	9,800			203							352	
3-8145-13	特定小電カトランシーバーラベルトークイヤホン(カナル型)ツイステケーブル EME-66B	2,300	2,500			203							352	
3-8145-14	特定小電カトランシーバーラベルトークイヤホン(耳かけ型)ストレートケーブル EME-67B	1,800	2,000			203							352	
3-8178-02	PVDFチューブコネクタ(Y型) 10個入 8712-0004	3,300	3,400	1896	1896									
3-8178-03	PVDFチューブコネクタ(Y型) 10個入 8712-0005	4,000	4,100	1896	1896									
3-8178-05	PVDFチューブコネクタ(Y型) 10個入 8712-0014	6,200	6,300	1896	1896									
3-8180-01	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0004	1,500	1,600	1896	1896									
3-8180-02	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0006	1,900	2,000	1896	1896									
3-8180-03	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0008	2,000	2,100	1896	1896									
3-8180-04	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0010	2,200	2,300	1896	1896									
3-8181-04	PTFEバルブポンプ(ストップコック付) 1110mm 吐出部ホース仕様 5806-1001	133,000	135,500	377	377									
3-8182-01	PSSクロスバーテル 100本入 5378-0032	5,930	6,000	1837	1837									
3-8182-02	PSSクロスバーテル 100本入 (筒包装) 5378-1032	13,300	13,500	1837	1837									
3-8188-02	ビスコサンブラー(高粘度用) PP(ポリプロピレン) 5331-1100	63,800	75,300	381	381									
3-8188-05	ビスコサンブラー(高粘度用) フッ素樹脂(PTFE-FEP) 5331-2100	107,000	109,000	381	381									
3-8194-01	デイスボサンブラー(HDPE製) 低粘度用 100mL 1本入 5393-1120	3,100	3,200	380	380									
3-8194-02	デイスボサンブラー(HDPE製) 低粘度用 200mL 1本入 5393-1130	4,200	4,300	380	380									
3-8194-03	デイスボサンブラー(HDPE製) 高粘度用 100mL 1本入 5393-3320	3,100	3,200	380	380									
3-8194-04	デイスボサンブラー(HDPE製) 高粘度用 200mL 1本入 5393-3330	4,000	4,100	380	380									
3-8194-06	デイスボサンブラー(HDPE製) 低粘度用 200mL 20本入 5393-1130	71,700	73,000	380	380									
3-8194-07	デイスボサンブラー(HDPE製) 高粘度用 100mL 20本入 5393-3320	61,600	62,700	380	380									
3-8194-08	デイスボサンブラー(HDPE製) 高粘度用 200mL 20本入 5393-3330	71,700	73,000	380	380									
3-8195-02	液体サンブラー(低粘度用) PP(ポリプロピレン) 250mL 5330-1100	56,800	57,900	381	381									
3-8195-04	液体サンブラー(低粘度用) フッ素樹脂(PTFE-FEP) 150mL 5330-2060	58,700	59,800	381	381									
3-8195-05	液体サンブラー(低粘度用) フッ素樹脂(PTFE-FEP) 250mL 5330-2100	80,200	81,700	381	381									
3-8246-01	スクリュージョイント D 628-74	4,800	4,900	1593	1593									
3-8246-02	スクリュージョイント D 628-82	7,100	7,200	1593	1593									
3-8246-03	スクリュージョイント D 628-78	8,400	8,600	1593	1593									
3-8252-01	PTFEチューブコネクタ(耐熱・耐薬品) D 575-02	2,600	2,700	1896	1896									
3-8252-02	PTFEチューブコネクタ(耐熱・耐薬品) D 575-04	3,600	3,700	1896	1896									
3-8255-02	デイスボセルロース栓 No.12 1000個入 9231211	11,400	11,600	1803	1803									
3-8255-04	デイスボセルロース栓 No.14 1000個入 9231214	12,500	12,700	1803	1803									
3-8255-05	デイスボセルロース栓 No.14.5 1000個入 9231216	12,500	12,700	1803	1803									
3-8255-06	デイスボセルロース栓 No.15 500個入 9231215	7,300	7,400	1803	1803									
3-8255-08	デイスボセルロース栓 No.23.5P 500個入 9231225	24,600	25,100	1803	1803									
3-8255-12	デイスボセルロース栓 No.38 100個入 9231238	10,800	11,000	1803	1803									
3-8256-02	折りたたみ定性濾紙 Φ125mm 100枚入 9045825	4,400	4,500	1234	1234									
3-8256-03	折りたたみ定性濾紙 Φ150mm 100枚入 9045826	4,500	4,600	1234	1234									
3-8256-04	折りたたみ定性濾紙 Φ185mm 100枚入 9045827	4,700	4,800	1234	1234									
3-8256-05	折りたたみ定性濾紙 Φ240mm 100枚入 8242632	7,300	7,400	1234	1234									
3-8260-01	大容量広口試薬瓶 5L	35,400	36,400	1596	1596									
3-8260-02	大容量広口試薬瓶 10L	45,900	47,200	1596	1596									
3-8272-02	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET72-80 9045701	8,300	8,500	1239	1239									
3-8272-03	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET72-80 9045700	8,500	8,700	1239	1239									
3-8272-04	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET75-100 9045709	7,700	7,800	1239	1239									
3-8272-07	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET30-80 9045708	7,800	7,900	1239	1239									
3-8272-08	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET33-80 9045702	8,500	8,700	1239	1239									
3-8272-10	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET33-100 9045704	7,800	7,900	1239	1239									
3-8272-11	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET33-118 9045706	9,800	10,000	1239	1239									
3-8272-13	円筒セルロース濾紙 25枚入 ET43-123 9045710	13,000	13,200	1239	1239									
3-8277-05	コルク栓 φ12×φ9×20mm 10個入	210	220	1804	1804								492	
3-8277-06	コルク栓 φ13×φ10×22mm 10個入	210	220	1804	1804								492	
3-8277-07	コルク栓 φ15×φ12×22mm 10個入	230	240	1804	1804								492	
3-8277-09	コルク栓 φ18×φ15×22mm 10個入	300	360	1804	1804								492	
3-8277-10	コルク栓 φ19×φ16×23mm 10個入	390	470	1804	1804								492	
3-8277-11	コルク栓 φ22×φ18×26mm 10個入	440	470	1804	1804								492	
3-8277-13	コルク栓 φ26×φ22×27mm 10個入	690	710	1804	1804								492	
3-8277-14	コルク栓 φ28×φ24×27mm 10個入	990</												

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンテアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策カ タログ 頁
3-8438-05	ガラスビーズ(ソーダガラス) φ6mm 1セット(2投入) N6328450010802	4,400	4,500	313	313									
3-8438-06	ガラスビーズ(ソーダガラス) φ8mm 1セット(2投入) N6328450010802	5,500	5,600	313	313									
3-8483-01	洗浄ブラシ(4種セット)1セット(4本入) KBA06	1,050	1,200	2122	2122									
3-8500-01	オートビュレット 10mL 透明 10-C 019.01.010	44,500	45,300	1743	1743									
3-8500-02	オートビュレット 10mL 茶 10-A 019.05.010	49,600	50,500	1743	1743									
3-8500-03	オートビュレット 25mL 透明 25-C 019.01.025	38,300	39,000	1743	1743									
3-8500-04	オートビュレット 25mL 茶 25-A 019.05.025	49,800	50,700	1743	1743									
3-8500-05	オートビュレット 50mL 透明 50-C 019.01.050	41,300	42,100	1743	1743									
3-8500-06	オートビュレット 50mL 茶 50-A 019.05.050	52,600	53,600	1743	1743									
3-8500-11	オートビュレット用瓶 2000mL 透明 020.07.010	6,200	6,300	1743	1743									
3-8500-12	オートビュレット用瓶 2000mL 茶 020.07.025	7,000	7,100	1743	1743									
3-8500-13	オートビュレット用ゴム球 020.08.001	2,200	2,300	1743	1743									
3-8506-01	アルミコンテナ(角型) 250mL 100個入 3101240	10,900	11,100	453	453									
3-8506-02	アルミコンテナ(角型) 500mL 60個入 3101268	9,400	9,600	453	453									
3-8509-02	ガラス製ホモジナイザー(縦注給ガラス) 10mL 22002	23,700	24,100	288	288									
3-8509-03	ガラス製ホモジナイザー(縦注給ガラス) 15mL 22003	25,700	26,200	288	288									
3-8579-04	アイスパケツ 角型(赤) HS28729R	34,000	29,800	1418	1418									
3-8589-01	磁気ビーズ分離ラック F19900-0002	108,000	99,900	1136	1136									
3-8589-04	磁気ビーズ分離ラック F19900-0003	116,600	99,900	1136	1136									
3-8608-01	ステンレス製フィルター・ハウジング 402mm	71,400	77,800	1469	1469					38				
3-8608-02	ステンレス製フィルター・ハウジング 656mm	94,100	101,600	1469	1469					38				
3-8874-01	アズツール糸巻カードリッジフィルター(綿製) 250mm 1um SWB1410	1,610	1,750							37				
3-8874-02	アズツール糸巻カードリッジフィルター(綿製) 250mm 3um SWB3410	1,610	1,750							37				
3-8874-03	アズツール糸巻カードリッジフィルター(綿製) 250mm 5um SWB5410	1,610	1,750							37				
3-8874-04	アズツール糸巻カードリッジフィルター(綿製) 250mm 10um SWB10410	1,610	1,750							37				
3-8874-06	アズツール糸巻カードリッジフィルター(綿製) 250mm 30um SWB30410	1,610	1,750							37				
3-8877-01	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 1um SWP1P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-02	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 3um SWP3P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-03	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 5um SWP5P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-04	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 10um SWP10P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-05	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 20um SWP20P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-06	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 30um SWP30P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-08	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 75um SWP75P10	640	690	1471	1471					37				
3-8877-09	アズツール糸巻カードリッジフィルター(PP製) 250mm 100um SWP100P10	640	690	1471	1471					37				
3-8928-02	ステンレスパケツ(取っ手付き) 8003	13,000	13,200	1640	1640									
3-8928-11	ステンレスパケツ8002用フタ	4,300	4,400	1640	1640									
3-8937-01	フィルター・ハウジング 250mm 透明AS10°NPT3/4	5,100	5,500	1470	1470					38				
3-8937-03	フィルター・ハウジング 250mm 透明AS10°NPT1/2	5,100	5,500	1470	1470					38				
3-8937-11	フィルター・ハウジング用 交換用レンチ	1,200	1,300	1470	1470					38				
3-8938-03	フィルター・ハウジング 250mm 青PP10°NPT1/2	4,700	5,000	1470	1470					38				
3-8938-06	フィルター・ハウジング 500mm 青PP20°NPT1/2	9,400	10,200	1470	1470					38				
3-8939-01	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 0.5um 420-0.5	1,900	2,050	1477	1477					37				
3-8939-02	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 1um 420-1	1,470	1,590	1477	1477					37				
3-8939-03	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 5um 420-5	1,470	1,590	1477	1477					37				
3-8939-04	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 10um 420-10	1,470	1,590	1477	1477					37				
3-8939-05	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 25um 420-25	1,470	1,590	1477	1477					37				
3-8939-06	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 50um 420-50	1,470	1,590	1477	1477					37				
3-8939-07	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×420mm 100um 420-100	1,470	1,590	1477	1477					37				
3-8940-01	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×810mm 0.5um 810-0.5	2,000	2,150	1477	1477					37				
3-8940-02	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×810mm 1um 810-1	1,700	1,830	1477	1477					37				
3-8940-03	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×810mm 5um 810-5	1,700	1,830	1477	1477					37				
3-8940-04	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×810mm 10um 810-10	1,700	1,830	1477	1477					37				
3-8940-05	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×810mm 25um 810-25	1,700	1,830	1477	1477					37				
3-8940-07	フィルター・バッグ(PP製) Φ178×810mm 100um 810-100	1,700	1,830	1477	1477					37				
3-8941-01	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 0.5um PB10SP10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-02	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 1um PB11P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-03	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 5um PB15P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-04	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 10um PB110P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-05	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 25um PB25P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-06	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 50um PB50P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-07	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 75um PB75P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8941-08	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 250mm 100um PB100P10063	500	540	1471	1471					37				
3-8942-03	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 500mm 5um PB15P198063	790	850	1471	1471					37				
3-8942-04	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 500mm 10um PB10P198063	790	850	1471	1471					37				
3-8942-05	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 500mm 25um PB25P198063	790	850	1471	1471					37				
3-8942-06	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 500mm 50um PB50P198063	790	850	1471	1471					37				
3-8942-08	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 500mm 100um PB100P198063	790	850	1471	1471					37				
3-8943-01	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 750mm 0.5um PB10SP295063	1,460	1,570	1471	1471					37				
3-8943-02	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 750mm 1um PB12P295063	1,460	1,570	1471	1471					37				
3-8943-05	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 750mm 25um PB25P295063	1,460	1,570	1471	1471					37				
3-8943-06	アズツールメルトブローカードリッジフィルター(PP製) 750mm 50um PB50P295063	1,460	1,570	1471	1471					37				
3-9175-01	広口試薬瓶 白 50mL 632414104050	1,200	1,300	1597	1597								466	
3-9175-03	広口試薬瓶 白 250mL 632414104250	1,300	1,400	1597	1597								466	
3-9175-04	広口試薬瓶 白 500mL 632414104500	1,600	1,700	1597	1597								466	
3-9175-05	広口試薬瓶 白 1000mL 632414104940	2,900	3,000	1597	1597								466	
3-9175-06	広口試薬瓶 白 2000mL 632414104950	4,300	4,500	1597	1597								466	
3-9176-01	広口試薬瓶 茶 50mL 632414204050	1,200	1,300	1597	1597								466	
3-9176-02	広口試薬瓶 茶 100mL 632414204100	1,300	1,400	1597	1597								466	
3-9176-03	広口試薬瓶 茶 250mL 632414204250	1,300	1,400	1597	1597								466	
3-9176-04	広口試薬瓶 茶 500mL 632414204500	1,600	1,700	1597	1597								466	
3-9176-05	広口試薬瓶 茶 1000mL 632414204940	2,800	2,900	1597	1597								466	
3-9186-01	ステンレス缶 1254	1,820	1,900	1633	1633									
3-9186-02	ステンレス缶 1255	3,230	3,300	1633	1633									
3-9187-01	ステンシヤール 1223	770	780	1088	1088								468	
3-9187-02	ステンシヤール 1224	840	860	1088	1088								468	
3-9187-03	ステンシヤール 1225	900	920	1088	1088								468	
3-9187-04	ステンシヤール 1227	3,000	3,100	1088	1088								468	
3-9292-01	電気泳動用電源装置 MP-310	112,500	99,000	1294	1294									
3-9294-01	ステンレス長バット(蓋付き) 0153	1,900	2,000	1622	1622									
3-9294-02	ステンレス長バット(蓋付き) 0156	2,700	2,800	1622	1622									
3-9294-03	ステンレス長バット(蓋付き) 0159	3,100	3,200	1622	1622									
3-9294-04	ステンレス長バット(蓋付き) 0162	4,200	4,300	1622	1622									
3-9294-05	ステンレス長バット(蓋付き) 0168	4,500	4,600	1622	1622									
3-9295-01	アズツール活性炭カードリッジフィルター 小 250mm	2,500	2,700	1475	1475					38				
3-9295-02	アズツール活性炭カードリッジフィルター 大 508mm	4,700	5,050	1475	1475					38				
3-9296-01	アズツールブリーツカートリッジフィルター(PP製) 250mm 0.2um GDT02P10250E0	5,000	5,400	1471	1471					37				
3-9296-02	アズツールブリーツカートリッジフィルター(PP製) 250mm 0.5um GDT05P10250E0	5,000	5,400	1471	1471					37				
3-9296-03	アズツールブリーツカートリッジフィルター(PP製) 250mm 1um GDT1P10250E0	5,000	5,400	1471	1471					37				
3-9296-04	アズツールブリーツカートリッジフィルター(PP製) 250mm 3um GDT3P10250E0	5,000	5,400	147										

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビオ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ監2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-9525-01	オートサンブラー用マイクロバイアル 1.1mL 100本入 4008249	17,800	18,100	1616	1616									
3-9525-02	オートサンブラー用マイクロバイアル 0.3mL透明 100本入 4008250	14,100	14,400	1616	1616									
3-9525-03	オートサンブラー用マイクロバイアル 0.3mL茶 100本入 4008252	14,300	14,600	1616	1616									
3-9528-05	ヘルマ(R)石英セル 蛍光用ウルトラマイクロ 105-252-15-40	102,100	99,900	1329	1329									
3-9531-02	ヘルマ(R)石英セル マイクロブラック 108002B-10-40	80,500	72,000	1329	1329									
3-9532-01	ヘルマセル スタンダード 1506736	7,200	6,500	1329	1329									
3-9534-02	ヘルマ(R)セル スタンダード 100-2-20	21,100	19,000	1329	1329									
3-9534-04	ヘルマ(R)セル スタンダード 100-10-20	10,200	9,200	1329	1329									
3-9534-07	ヘルマ(R)セル スタンダード 100-50-20	29,600	26,500	1329	1329									
3-9536-01	ヘルマ石英セル スタンダード 100-10-46	27,200	24,500	1329	1329									
3-9538-03	ヘルマ(R)石英セル ウルトラマイクロ 105-201-85-40	92,100	83,000	1329	1329									
3-9542-01	ヘルマ石英セル スタンダード 110-1-40	48,400	43,600	1329	1329									
3-9542-04	ヘルマ石英セル スタンダード 110-20-40	34,600	31,200	1329	1329									
3-9714-11	ワイヤレスデジタルノギス 16W9%	30,800	32,800							80				
3-9798-01	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 650～1200mm S355-0120	6,200	6,300	598	598								505	
3-9798-02	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 700～1800mm S355-0180	11,330	11,500	598	598								505	
3-9798-03	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 1250～2500mm S355-0250	8,000	8,100	598	598								505	
3-9798-04	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 950～2800mm S355-0280	13,490	13,700	598	598								505	
3-9798-05	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 1150～3000mm S355-0300	13,490	13,700	598	598								505	
3-9798-07	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 1750～6000mm S355-0600	23,300	23,700	598	598								505	
3-9798-12	ロングハンドルサンブラー Telescope PPピーカー 1000mL S354-0100	11,900	12,100	598	598								505	
3-9798-14	ロングハンドルサンブラー Telescope PPスイングピーカー 600mL S354-5050	11,900	12,100	598	598								505	
3-9798-16	ロングハンドルサンブラー Telescope PPスイングピーカー 2000mL S354-5200	13,600	13,900	598	598								505	
3-9798-17	ロングハンドルサンブラー Telescope ポトルホルダー S354-4100	13,600	13,900	598	598								505	
3-9798-18	ロングハンドルサンブラー Telescope ステンレスピーカー 1000mL S354-2000	35,000	35,700	598	598								505	
3-9975-01	イヤーマフ(スピーカー内蔵) ASEP171	7,220	7,400							19				
3-9984-01	サーマルサイクラー miniPCR QP-1000-01	216,000	198,000	1302	1302									
4-058-21	トレブラランパーム TL124	300	350	2129	2129	-								
4-066-11	一般ブラシ KBA01	680	750	2129	2129						108			
4-097-01	ステンレス丸型洗浄カゴ 特大 φ400×300mm SS430	21,200	22,500	2132	2132	1541								
4-097-02	ステンレス丸型洗浄カゴ 大 φ300×300mm SS300	17,300	18,300	2132	2132	1541								
4-097-03	ステンレス丸型洗浄カゴ 特中 φ250×250mm SS250	9,100	9,600	2132	2132	1541								
4-097-04	ステンレス丸型洗浄カゴ 中 φ200×200mm SS200	5,600	6,000	2132	2132	1541								
4-097-05	ステンレス丸型洗浄カゴ 小 φ150×150mm SS150	4,500	4,800	2132	2132	1541								
4-098-01	ステンレス角型洗浄カゴ 特大 400×400×300mm SS443	22,500	24,000	2132	2132	1541								
4-098-02	ステンレス角型洗浄カゴ 大 300×300×300mm SS300	18,500	19,800	2132	2132	1541								
4-098-03	ステンレス角型洗浄カゴ 特中 250×250×250mm SS250	9,300	9,900	2132	2132	1541								
4-098-04	ステンレス角型洗浄カゴ 中 200×200×200mm SS200	5,900	6,300	2132	2132	1541								
4-098-05	ステンレス角型洗浄カゴ 小 150×150×150mm SS150	4,600	4,900	2132	2132	1541								
4-101-01	ステン洗浄カゴSS 大	7,000	7,700	2133	2133									
4-101-02	ステン洗浄カゴSS 小	5,900	6,500	2133	2133									
4-1069-01	アズビュア液感クリーンフード 青S	2,120	1,880	2434	2434				46					
4-1069-02	アズビュア液感クリーンフード 青M	2,120	1,880	2434	2434				46					
4-1069-03	アズビュア液感クリーンフード 青L	2,120	1,880	2434	2434				46					
4-1070-01	アズビュア液感クリーンウェア 青S coverall	6,220	4,880	2434	2434				46					
4-1070-02	アズビュア液感クリーンウェア 青M coverall	6,220	4,880	2434	2434				46					
4-1070-03	アズビュア液感クリーンウェア 青L coverall	6,220	4,880	2434	2434				46					
4-1070-04	アズビュア液感クリーンウェア 青2L coverall	6,220	4,880	2434	2434				46					
4-1070-05	アズビュア液感クリーンウェア 青3L coverall	6,220	4,880	2434	2434				46					
4-1070-06	アズビュア液感クリーンウェア 青4L coverall	6,220	4,880	2434	2434				46					
4-1302-01	活性炭マスク 耳かけ 1枚/袋×50袋入	3,570	4,200	2450	2450									
4-1302-02	活性炭マスク オーバーヘッド 1枚/袋×50袋入	4,200	4,900	2450	2450									
4-1327-01	缶スタンド ベール缶スタンド1段式 PK-20	14,800	21,200	1650	1650									
4-1327-02	缶スタンド 一斗缶スタンド1段式 KK-18	14,800	21,200	1650	1650									
4-1327-03	缶スタンド ベール缶スタンド2段式 PK-20W	21,200	25,600	1650	1650									
4-1327-04	缶スタンド 一斗缶スタンド2段式 KK-18W	21,200	25,600	1650	1650									
4-1327-05	缶スタンド ベール缶スタンド1段式 PK-20S	41,800	46,500	1650	1650									
4-1327-06	缶スタンド 一斗缶スタンド1段式 KK-18S	41,800	46,500	1650	1650									
4-1327-07	缶スタンド ベール缶スタンド2段式 PK-20WS	60,700	76,700	1650	1650									
4-1327-08	缶スタンド 一斗缶スタンド2段式 KK-18WS	60,700	76,700	1650	1650									
4-1327-09	缶スタンド 浅型ダンボールコンテナスタンド1段式 BC-20	27,800	29,600	1650	1650									
4-1332-03	センターリング SUS304 NW25	2,310	2,400	414	414									
4-1332-04	センターリング SUS304 NW40	3,170	3,900	414	414									
4-1351-01	洗浄用キヤリア(石英ガラス製) SGF0510typeA(取っ手付きタイプ)	260,000	285,000	2569	2569									
4-1351-02	洗浄用キヤリア(石英ガラス製) SGF0510typeA(取っ手取り外し可能タイプ)	318,000	343,000	2569	2569									
4-1351-03	洗浄用キヤリア(石英ガラス製) SGF0510typeC(取っ手なしタイプ)	241,000	260,000	2569	2569									
4-1351-04	洗浄用キヤリア(石英ガラス製) SGF1005typeA(取っ手付きタイプ)	260,000	268,000	2569	2569									
4-1351-05	洗浄用キヤリア(石英ガラス製) SGF1005typeB(取っ手取り外し可能ねじタイプ)	318,000	343,000	2569	2569									
4-1351-06	洗浄用キヤリア(石英ガラス製) SGF1005typeC(取っ手なしタイプ)	239,000	266,000	2569	2569									
4-1353-01	真空チャンバー・ホットプレート(温度コントローラー付) PH-222-50-PCG-10A	602,000	621,000	129	129									
4-1353-02	真空チャンバー・ホットプレート(温度コントローラー付) PH-222-100-PCG-10A	756,000	779,000	129	129									
4-1403-01	225mL遠注管用ラック SS63-6	5,890	6,200	1790	1790									
4-1405-01	25mL遠注管用ラック SS28-8	4,670	4,900	1790	1790									
4-154-01	ワイヤードライボード 卓上スタンダード型	20,100	21,200	2147	2147									
4-154-02	ワイヤードライボード 壁掛ネット型	14,800	15,600	2147	2147									
4-155-02	ワイヤードライボードネット型用W型フック	1,150	1,200	2147	2147									
4-1626-01	端手ディスプレイフリース 10枚入 4671412	2,800	2,900	2304	2304									
4-1763-01	発泡スチロール(板) 10mm 10枚入 14-5121	2,000	2,400	1968	1968									
4-1763-02	発泡スチロール(板) 20mm 10枚入 14-5123	4,000	4,600	1968	1968									
4-1763-03	発泡スチロール(板) 30mm 10枚入 14-5125	6,000	7,000	1968	1968									
4-1763-04	発泡スチロール(板) 50mm 10枚入 145-127	10,000	11,500	1968	1968									
4-1814-01	PPビフナルポート φ42.5mm 437	2,200	2,300	1793	1793									
4-1814-02	PPビフナルポート φ55mm 438	2,400	2,500	1793	1793									
4-1814-03	PPビフナルポート φ70mm 439	2,500	2,600	1793	1793									
4-1814-04	PPビフナルポート φ80mm 440	2,800	2,900	1793	1793									
4-1814-05	PPビフナルポート φ90mm 441	3,500	3,600	1793	1793									
4-1814-06	PPビフナルポート φ110mm 442	6,000	6,100	1793	1793									
4-1814-07	PPビフナルポート φ160mm 443	9,600	9,800	1793	1793									
4-1817-01	自動分析用サンプルカップ チクコン/ベックマン/コンラボ用 1000本入 2501	3,700	3,800	1112	1112									
4-1817-02	自動分析用サンプルカップ チクコン/コンラボ用 1000本入 2502	3,100	3,200	1112	1112									
4-1817-03	自動分析用サンプルカップ 日立用 1000本入 2600	5,000	5,100	1112	1112									
4-1817-04	自動分析用サンプルカップ チクコン/コンラボ用 1000本入 2508	6,530	6,700	1112	1112									
4-1817-11	自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入 2514	3,400	3,500	1112	1112									
4-1920-01	ステンレス水槽 角型ドレン&Z付 15A 断熱あり 12.6L S-1	71,000	75,100	112	112									
4-1920-02	ステンレス水槽 角型ドレン&Z付 15A 断熱あり 18L S-2	78,000	82,900	112	112									
4-1920-03	ステンレス水槽 角型ドレン&Z付 15A 断熱あり 26.2L S-3	88,500	94,600	112	112									
4-2049-01	減菌ポリスポイト(個包装タイプ) 0.4mL 1箱(500本入) P31208	12,000	12,900	1759	1759									
4-2049-22	減菌ポリスポイト(個包装タイプ) 2mL 500本入 P31210	14,500	15,600	1759	1759									
4-205-05	工程管理用錠剤カード(不可逆) 1箱(250枚入) S-110-15	4,400	4,800	2157	2157									
4-205-06	工程管理用錠剤カード(不可逆) 1箱(250枚入) S-100-15	4,400	4,800	2157	2157									
4-2051-01	減菌サンブル容器(個包装タイプ) 白 60mL 1箱(350個入) P40102W	16,650	17,900	1510	1510									
4-2051-02	減菌サンブル容器(個包装タイプ) 青 60mL 1箱(350個入) P40102B	15,600	16,800	1510	1510</									

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 標準2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンコープ ズ2024 頁	数値2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズビュール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実用知識カ タログ 頁
4-2264-11	プラスチックキャベネット XL GARAGE 下段 組立済 9772000	36,100	42,300	886	886									
4-2268-01	ステンレス保管容器 (RLS) 160×100×30mm 3000	4,700	4,800	1634	1634									
4-2268-02	ステンレス保管容器 (RLS) 200×100×50mm 3001	5,400	5,500	1634	1634									
4-2268-03	ステンレス保管容器 (RLS) 220×150×50mm 3002	5,500	5,600	1634	1634									
4-2268-05	ステンレス保管容器 (RLS) 300×150×100mm 3004	8,000	8,200	1634	1634									
4-2268-06	ステンレス保管容器 (RLS) 300×200×50mm 3005	6,900	7,000	1634	1634									
4-2448-01	UVディスポセルミクロ 70〜850μL 100個入 759200	6,700	6,800	1332	1332									
4-2448-02	UVディスポセルミクロ 70〜550μL 100個入 759220	6,700	6,800	1332	1332									
4-2448-06	UVディスポセルミクロ用キャップ オレンジ 100個入 759243	3,600	3,700	1332	1332									
4-2466-01	汎用PPTレー (深型) 中	3,000	3,100	1567	1567									
4-2466-02	汎用PPTレー (深型) 大	3,600	3,700	1567	1567									
4-2507-01	ガラスロート φ35mm 213512308	2,900	3,000	1792	1792									
4-2507-03	ガラスロート φ55mm 213513304	4,200	4,300	1792	1792									
4-2507-04	ガラスロート φ70mm 213513801	4,300	4,400	1792	1792									
4-2507-05	ガラスロート φ80mm 213514103	4,400	4,500	1792	1792									
4-2507-06	ガラスロート φ100mm 213514609	4,600	4,700	1792	1792									
4-2507-07	ガラスロート φ120mm 213515108	5,700	5,800	1792	1792									
4-2507-08	ガラスロート φ150mm 213515708	8,100	8,200	1792	1792									
4-2507-09	ガラスロート φ200mm 213516104	16,100	16,400	1792	1792									
4-2540-02	モバイルラージカート 830×525×892mm ML23B	31,000	29,500	1040	1040									
4-2603-11	セフティコーンバー 固定式 JKB-200R	1,800	2,100	2371	2371									
4-2603-12	セフティコーンバー 2段伸縮式 JKB-220R	2,500	3,000	2371	2371									
4-2646-02	分液ロート (平衡型、ニードルバルブ、目盛付) 125mL SFV125-1938	32,000	30,500	1699	1699									
4-2646-03	分液ロート (平衡型、ニードルバルブ、目盛付) 250mL SFV250-2440	37,000	33,000	1699	1699									
4-2663-02	クロマトグラフ管 (撚合有り) ガラスコックタイプ φ20mm CHG-20-1938	11,000	10,000	1689	1689									
4-2663-04	クロマトグラフ管 (撚合有り) ガラスコックタイプ φ20mm CHG-20F-1938	15,000	13,500	1689	1689									
4-2664-04	クロマトグラフ管 (撚合有り) PTFEコックタイプ φ20mm CHT-20F-1938	16,000	14,500	1689	1689									
4-2665-02	クロマトグラフ管 (撚合無し) ガラスコックタイプ φ20mm CHG-20	6,400	5,800	1689	1689									
4-2669-11	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS5K	33,500	29,800	1259	1259									
4-2669-12	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS10K	33,500	29,800	1259	1259									
4-2669-13	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS30K	33,500	29,800	1259	1259									
4-2669-14	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS50K	33,500	29,800	1259	1259									
4-2669-15	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS100K	33,500	29,800	1259	1259									

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-3172-01	アズビュアクリーンフードⅡ緑 S	2,640	1,980						43					
4-3172-02	アズビュアクリーンフードⅡ緑 M	2,640	1,980						43					
4-3172-03	アズビュアクリーンフードⅡ緑 L	2,640	1,980						43					
4-3172-04	アズビュアクリーンフードⅡ緑 2L	2,640	1,980						43					
4-3172-05	アズビュアクリーンフードⅡ緑 3L	2,640	1,980						43					
4-3172-06	アズビュアクリーンフードⅡ緑 4L	2,640	1,980						43					
4-3172-07	アズビュアクリーンフードⅡ緑 5L	2,640	1,980						43					
4-3173-01	アズビュアクリーンフードⅡピンク S	2,640	1,980						43					
4-3173-02	アズビュアクリーンフードⅡピンク M	2,640	1,980						43					
4-3173-03	アズビュアクリーンフードⅡピンク L	2,640	1,980						43					
4-3173-04	アズビュアクリーンフードⅡピンク 2L	2,640	1,980						43					
4-3173-05	アズビュアクリーンフードⅡピンク 3L	2,640	1,980						43					
4-3173-06	アズビュアクリーンフードⅡピンク 4L	2,640	1,980						43					
4-3173-07	アズビュアクリーンフードⅡピンク 5L	2,640	1,980						43					
4-3174-01	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 S	7,800	5,700						43					
4-3174-02	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 M	7,800	5,700						43					
4-3174-03	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 L	7,800	5,700						43					
4-3174-04	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 2L	7,800	5,700						43					
4-3174-05	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 3L	7,800	5,700						43					
4-3174-06	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 4L	7,800	5,700						43					
4-3174-07	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 5L	7,800	5,700						43					
4-3174-08	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 白 6L	17,500	12,700						43					
4-3175-01	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 S	7,800	5,700						43					
4-3175-02	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 M	7,800	5,700						43					
4-3175-03	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 L	7,800	5,700						43					
4-3175-04	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 2L	7,800	5,700						43					
4-3175-05	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 3L	7,800	5,700						43					
4-3175-06	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 4L	7,800	5,700						43					
4-3175-07	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 5L	7,800	5,700						43					
4-3175-08	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 青 6L	17,500	12,700						43					
4-3176-01	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 S	7,800	5,700						43					
4-3176-02	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 M	7,800	5,700						43					
4-3176-03	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 L	7,800	5,700						43					
4-3176-04	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 2L	7,800	5,700						43					
4-3176-05	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 3L	7,800	5,700						43					
4-3176-06	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 4L	7,800	5,700						43					
4-3176-07	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 5L	7,800	5,700						43					
4-3176-08	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) 緑 6L	17,500	12,700						43					
4-3177-01	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク S	7,800	5,700						43					
4-3177-02	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク M	7,800	5,700						43					
4-3177-03	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク L	7,800	5,700						43					
4-3177-04	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク 2L	7,800	5,700						43					
4-3177-05	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク 3L	7,800	5,700						43					
4-3177-06	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク 4L	7,800	5,700						43					
4-3177-07	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク 5L	7,800	5,700						43					
4-3177-08	アズビュアクリーンスーツⅢ(フード別・サイドファスナー型) ピンク 6L	17,500	12,700						43					
4-3349-01	ガス検知管 122SC	2,400	2,700	607	607									
4-3530-01	中量作業台 AM-5M	58,800	59,800	830	830									
4-3606-01	防爆型LEDヘッドライト 054X IEC防爆	12,000	12,800	2365	2365									
4-362-01	デジタルボルトトップビュレット 10mL TT-10	165,000	168,700	1196	1196									
4-362-02	デジタルボルトトップビュレット 25mL TT-25	150,000	153,400	1196	1196									
4-362-03	デジタルボルトトップビュレット 50mL TT-50	165,000	168,700	1196	1196									
4-3666-01	耐油・耐薬品ニトリル手袋 7&7フック ヴァルベックス 37-873 M	740	760	2255	2255									
4-3666-02	耐油・耐薬品ニトリル手袋 7&7フック ヴァルベックス 37-873 L	740	760	2255	2255									
4-3697-01	透過ヤマト SETFIL	31,000	32,400	1255	1255									
4-3699-01	除振台 210601	69,500	64,100	820	820									
4-3738-01	電動バスター NE-GG	37,000	37,700	1207	1207									
4-3738-02	電動バスター NE-GR	37,000	37,700	1207	1207									
4-3738-03	電動バスター NE-GB	37,000	37,700	1207	1207									
4-3738-04	電動バスター NE-GV	37,000	37,700	1207	1207									
4-3740-01	マイクロベクト RBO-2	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-02	マイクロベクト RBO-10	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-03	マイクロベクト RBO-20	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-04	マイクロベクト RBO-50	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-05	マイクロベクト RBO-100	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-06	マイクロベクト RBO-200	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-07	マイクロベクト RBO-1000	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-08	マイクロベクト RBO-5000	13,300	13,700	1163	1163									
4-3740-09	マイクロベクト RBO-10000	13,300	13,700	1163	1163									
4-3754-01	廃液回収容器 R 205-02	4,000	4,100	1535	1535									
4-3754-02	廃液回収容器 R 205-05	4,600	4,700	1535	1535									
4-3754-03	廃液回収容器 R 205-10	5,000	5,100	1535	1535									
4-3757-01	フタ付きスライス缶 6282	1,900	2,000	1633	1633									
4-3757-02	フタ付きスライス缶 82100	2,000	2,100	1633	1633									
4-3757-03	フタ付きスライス缶 90110	2,200	2,300	1633	1633									
4-3757-04	フタ付きスライス缶 123166	3,900	4,000	1633	1633									
4-3757-05	フタ付きスライス缶 180180	6,900	7,000	1633	1633									
4-3816-01	うまケリンフラン 6267296 10本入	7,200	7,300	2129	2129									
4-3816-02	うまケリンフラン 6267295 10本入	8,000	8,100	2129	2129									
4-3816-03	うまケリンフラン 6267294 10本入	8,500	8,700	2129	2129									
4-3826-01	エパネレータ 用ケスラズ 03042937	4,200	4,300	1680	1680									
4-3826-02	エパネレータ 用ケスラズ 03042949	6,900	7,000	1680	1680									
4-3826-03	エパネレータ 用ケスラズ 03042958	7,500	7,600	1680	1680									
4-3826-04	エパネレータ 用ケスラズ 03042970	10,400	10,600	1680	1680									
4-3827-01	ス&イ瓶 透明 50mL 232701708	2,600	2,700	1621	1621									
4-3827-02	ス&イ瓶 透明 100mL 232702404	3,070	3,100	1621	1621									
4-3827-03	ス&イ瓶 透光 50mL 232701765	2,700	2,800	1621	1621									
4-3827-04	ス&イ瓶 透光 100mL 232702461	3,000	3,100	1621	1621									
4-3830-01	吸引ろ過瓶 212042452	5,100	5,200	1705	1705									
4-3830-04	吸引ろ過瓶 212045458	13,600	13,900	1705	1705									
4-3830-11	吸引ろ過瓶 282585407	1,500	1,600	1705	1705									
4-3831-01	吸引三角ろ過瓶 100mL 212012409	6,940	7,100	1705	1705									
4-3831-02	吸引三角ろ過瓶 250mL 212013602	8,200	8,400	1705	1705									
4-3831-03	吸引三角ろ過瓶 500mL 212014401	8,600	8,800	1705	1705									
4-3831-04	吸引三角ろ過瓶 1000mL 212015406	12,900	13,100	1705	1705									
4-3852-01	スフェルスビーカー 300	1,500	1,600	1723	1723	-								
4-3852-02	スフェルスビーカー 500	2,200	2,300	1723	1723	-								
4-3852-03	スフェルスビーカー 1000	2,700	2,800	1723	1723	-								
4-3852-04	スフェルスビーカー 2000	3,500	3,600	1723	1723	-								
4-3852-05	スフェルスビーカー 5000	5,400	5,500	1723	1723	-								
4-3973-01	UVF(ス&セル 759170 100本入	8,400	8,600	1332	1332									
4-3973-02	UVF(ス&セル 759150 100本入	9,500	9,700	1332	1332									
4-3974-01	F(ス&セル 759105 100本入	2,900	3,000	1331	1331									
4-3974-02	F(ス&セル 759115 100本入	2,900	3,000	1331	1331									
4-3975-01	MEISTER(ンセト IK531	24,900	25,700	1829	1829									
4-3976-01	蒸発皿 213013202	2,100	2,200	1711	1711									
4-3976-04	蒸発皿 213014104	2,600	2,700	1711	1711									
4-3976-05	蒸発皿 213014404	2,800	2,900	1711	1711									
4-3976-06	蒸発皿 213014901	4,300	4,400</											

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策カ タログ 頁
4-4197-02	3本5本デザインチューブ 62888957	46,200	47,100	848	848									
4-4229-01	クラス10対応 耐薬品手袋 M	54,000	49,800	2262	2262				10					
4-4229-02	クラス10対応 耐薬品手袋 L	54,000	49,800	2262	2262				10					
4-4229-03	クラス10対応 耐薬品手袋 XL	54,000	49,800	2262	2262				10					
4-4339-01	シリシフイルム 729240 100冊入	29,300	29,800	1265	1265									
4-4339-02	シリシフイルム 729241 100冊入	29,300	29,800	1265	1265									
4-4339-03	シリシフイルム 729242 100冊入	29,300	29,800	1265	1265									
4-4341-01	シリシフイルム 729026 100冊入	29,300	23,500	1265	1265									
4-4341-02	シリシフイルム 729226 100冊入	29,300	23,500	1265	1265									
4-4341-03	シリシフイルム 729227 100冊入	29,300	23,500	1265	1265									
4-4341-04	シリシフイルム 729027 100冊入	29,300	23,500	1265	1265									
4-4346-03	シリシフイルム 729208 100冊入	29,300	29,800	1265	1265									
4-4346-08	シリシフイルム 729207 100冊入	29,300	29,800	1265	1265									
4-4346-09	シリシフイルム 729205 100冊入	28,000	28,500	1265	1265									
4-4346-10	シリシフイルム 729247 100冊入	29,300	29,800	1265	1265									
4-4348-05	ねじ口試験管 261352357 50本入	54,000	55,000	1764	1764									
4-4350-01	ペラフル付三角フラスコ 250	1,500	1,600	1091	1091									
4-4350-02	ペラフル付三角フラスコ 500	1,800	1,900	1091	1091									
4-4350-03	ペラフル付三角フラスコ 1000	4,120	4,200	1091	1091									
4-4351-03	PETG広口角型容器200ml 2000074373	310	320	1557	1557									
4-4351-05	PETG広口角型容器1000ml 2000074375	580	590	1557	1557									
4-4351-06	PETG広口角型容器2000ml 2000084404	1,200	1,300	1557	1557									
4-4397-02	CHEM-QUANT試験紙 グルコース 0°2000mg/L CL09.0306.0100	5,800	5,900	1345	1345								504	
4-4397-03	CHEM-QUANT試験紙 硝酸塩 0°500mg/L CL09.0307.0100	5,800	5,900	1345	1345								504	
4-4397-04	CHEM-QUANT試験紙 亜硝酸 0°80mg/L CL09.0308.0100	6,500	6,600	1345	1345								504	
4-4397-05	CHEM-QUANT試験紙 過硝酸 0°50mg/L CL09.0309.0100	6,900	7,000	1345	1345								504	
4-4397-06	CHEM-QUANT試験紙 過硝酸 0°2000mg/L CL09.0310.0100	6,800	6,900	1345	1345								504	
4-4397-07	CHEM-QUANT試験紙 ｾｰｵｷﾅﾄﾞ 0°25mg/L CL09.0311.0100	5,000	5,100	1345	1345								504	
4-4397-10	CHEM-QUANT試験紙 アﾓﾓﾆｱﾑ 0°400mg/L CL09.0301.0100	8,100	8,300	1345	1345								504	
4-4397-13	CHEM-QUANT試験紙 ｴｯｻ 0°500mg/L CL09.0305.0100	4,500	4,600	1345	1345								504	
4-4397-14	CHEM-QUANT試験紙 ｴﾘﾃﾐﾝ 0°500mg/L CL09.0313.0100	8,500	8,700	1345	1345								504	
4-4397-15	CHEM-QUANT試験紙 塩化ﾍﾝｸﾞﾙﾑ 0°1000mg/L CL09.0314.0100	4,950	5,000	1345	1345								504	
4-4436-01	実験用ﾈﾌｽ 048.26.130	2,100	2,200	1410	1410									
4-4436-02	実験用ﾈﾌｽ 048.25.130	2,100	2,200	1410	1410									
4-4437-01	石炭るつぼ 1068	10,100	10,300	1861	1861									
4-4437-02	石炭るつぼ 1069	10,800	11,000	1861	1861									
4-4437-03	石炭るつぼ 1071	15,200	15,500	1861	1861									
4-4443-01	DN60規格用ﾵｰﾘﾝｸﾞ 292253409	2,450	2,500	1683	1683									
4-4443-02	DN60規格用ﾵｰﾘﾝｸﾞ 292223406	9,400	9,600	1683	1683									
4-4444-01	ﾾﾍﾞﾗﾌﾙﾌﾗｽｺ ｸﾗｼﾝｸﾞ 290713407	15,800	16,100	1683	1683									
4-4447-01	温度計付き比重瓶 023.03.005	18,500	18,800	701	701									
4-4447-02	温度計付き比重瓶 023.03.010	18,700	19,000	701	701									
4-4447-05	温度計付き比重瓶 023.03.100	19,500	19,900	701	701									
4-4449-01	ﾌﾘｰｽﾍﾞｯｽﾞ用ｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾗｯｸ CF-ﾌｰ2	10,500	10,700	1146	1146									
4-4449-02	ﾌﾘｰｽﾍﾞｯｽﾞ用ｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾗｯｸ CF-10-2	13,000	13,200	1146	1146									
4-4449-03	ﾌﾘｰｽﾍﾞｯｽﾞ用ｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾗｯｸ CF-11-2	15,200	15,500	1146	1146									
4-4449-04	ﾌﾘｰｽﾍﾞｯｽﾞ用ｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾗｯｸ CF-12-2	16,500	16,800	1146	1146									
4-4449-06	ﾌﾘｰｽﾍﾞｯｽﾞ用ｽﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾗｯｸ CF-5-3	7,000	7,100	1146	1146									
4-4450-02	粒度測定器 VF2111	94,000	95,800	717	717									
4-4450-04	粒度測定器 VF2113	98,000	99,800	717	717									
4-4450-05	粒度測定器 VF2116	143,000	145,700	717	717									
4-4451-02	PPﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ 9040031	400	410	1566	1566									
4-4451-03	PPﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ 9040032	520	530	1566	1566									
4-4451-04	PPﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ 9040033	900	920	1566	1566									
4-4451-05	PPﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ 9040034	1,200	1,300	1566	1566									
4-4456-01	ﾍﾞｲｱﾙﾌﾗｸﾞ 65101	3,000	3,100	1138	1138									
4-4456-02	ﾍﾞｲｱﾙﾌﾗｸﾞ 65102	2,800	2,900	1138	1138									
4-4457-01	遠注管用ﾗｯｸﾞ 63351	1,900	2,000	1789	1789									
4-4457-02	遠注管用ﾗｯｸﾞ 63352	1,900	2,000	1789	1789									
4-4464-01	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾌﾗｽｺ 38101	730	760	1677	1677									
4-4464-02	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾌﾗｽｺ 38102	570	600	1677	1677									
4-4464-03	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾌﾗｽｺ 38103	1,180	1,200	1677	1677									
4-4472-01	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｼﾞｬｯﾄ 11501	1,900	2,000	1742	1742									
4-4472-02	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｼﾞｬｯﾄ 11502	2,000	2,100	1742	1742									
4-4472-03	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｼﾞｬｯﾄ 11503	3,800	3,900	1742	1742									
4-4473-01	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｰﾙ 11151	180	190	1718	1718									
4-4473-02	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｰﾙ 11152	210	220	1718	1718									
4-4473-03	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｰﾙ 11153	300	310	1718	1718									
4-4473-05	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｰﾙ 11155	750	770	1718	1718									
4-4473-07	ﾌﾗｽﾀｸﾞﾋﾞｰﾙ 11157	1,900	2,000	1718	1718									
4-4484-01	蒸発皿 P-382	400	420	1865	1865									
4-4484-02	蒸発皿 P-178	640	670	1865	1865									
4-4484-04	蒸発皿 P-180	970	1,100	1865	1865									
4-4494-01	ﾛﾝｸﾞﾊﾞｽﾀｰﾎﾞﾍﾞｯﾄ 300 1000本入	47,800	48,700	1755	1755									
4-4500-01	ﾃﾞﾝｼﾀﾃﾞｴｽﾞｶﾊﾞｰﾞﾞｰﾞﾞ DFS-20	52,300	52,500	738	738									
4-4500-02	ﾃﾞﾝｼﾀﾃﾞｴｽﾞｶﾊﾞｰﾞﾞｰﾞﾞ DFS-50	52,300	52,500	738	738									
4-4500-03	ﾃﾞﾝｼﾀﾃﾞｴｽﾞｶﾊﾞｰﾞﾞｰﾞﾞ DFS-200	52,300	52,500	738	738									
4-4500-04	ﾃﾞﾝｼﾀﾃﾞｴｽﾞｶﾊﾞｰﾞﾞｰﾞﾞ DFS-500	52,300	52,500	738	738									
4-4500-05	ﾃﾞﾝｼﾀﾃﾞｴｽﾞｶﾊﾞｰﾞﾞｰﾞﾞ MTS500-300	98,000	98,300	738	738									
4-4557-01	簡易往復摩耗試験機 MMS-1	420,000	462,000	733	733									
4-4557-11	簡易往復摩耗試験機 ﾜｴｲﾄ100	4,000	6,700	733	733									
4-4557-12	簡易往復摩耗試験機 ﾜｴｲﾄ200	7,800	10,100	733	733									
4-4565-01	冷却水循環装置 LTC-450J	225,000	236,000	92	92									
4-4571-01	遠注管用ﾗｯｸﾞ 15mL・50mL	5,700	6,000	1790	1790									
4-4571-02	遠注管用ﾗｯｸﾞ 15mL・50mL	7,100	7,500	1790	1790									
4-4768-12	OC1000 ﾏｶﾌﾞﾛｽｶｯﾄ VF2357	80,800	82,300	722	722									
4-4769-01	給薬ｶｯﾄﾌｵｽｾｯﾄ 6258673	36,600	37,300	723	723									
4-4769-02	給薬ｶｯﾄﾌｵｽｾｯﾄ SP3007	5,700	5,800	723	723									
4-4771-01	角形ﾎﾞｯｸｽ16ｵﾝﾄﾞ厚ｼｰﾄ SP4000	23,900	24,300	716	716									
4-4774-01	ﾋﾞｸﾘﾐﾅｰ VF2099	73,400	74,800	701	701									
4-4774-02	ﾋﾞｸﾘﾐﾅｰ VF2100	73,400	74,800	701	701									
4-4774-04	ﾋﾞｸﾘﾐﾅｰ VF2098	63,900	65,100	701	701									
4-4996-01	ﾊｰﾅﾞﾅﾙｵﾌｵｰ-ｵﾌｵｸﾞﾌﾗｽOne/Crystal	10,700	11,000	889	889									
4-4996-03	ﾊｰﾅﾞﾅﾙｵﾌｵｰ-ｵﾌｵｸﾞﾌﾗｽOne/Opal	10,700	11,000	889	889									
4-5066-01	ﾃﾞｲｽﾎｼｬｰﾞｽｶﾊﾞｰﾞﾞ ﾋﾞｵｵﾏｽﾌﾞﾗ25% 50枚	9,300	6,980	2320	2320									
4-5066-31	ﾃﾞｲｽﾎｼｬｰﾞｽｶﾊﾞｰﾞﾞ (減量) 10枚×5袋入	11,400	8,980	2320	2320									
4-5071-01	ｸｰﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ WBC-2413	130,000	143,000	145	145									
4-5143-01	防塵・防傷保護ﾌｵﾑ 519.00.00.11	1,600	1,700	2221	2221									
4-5144-01	防塵保護ﾌｵﾑ 516.02.00.00	1,050	1,100	2221	2221									
4-5149-04	ﾙﾌﾞﾃﾞｳｼﾝｸﾞ SYR 250μl PTFE TLL-X	12,400	12,800	1219	1219									
4-5149-05	ﾙﾌﾞﾃﾞｳｼﾝｸﾞ SYR 500μl PTFE TLL-X	12,400	12,800	1219	1219									
4-5149-06	ﾙﾌﾞﾃﾞｳｼﾝｸﾞ SYR 1.0ml PTFE TLL-X	11,700	12,000	1219	1219									
4-5149-07	ﾙﾌﾞﾃﾞｳｼﾝｸﾞ SYR 2.5ml PTFE TLL-X	12,500	12,900	1										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策カ タログ 頁
4-5362-03	17イロシリンジ SYR 25ul SS FN 0.72(G22a)w51	5,800	6,000		1218	1218								
4-5362-04	17イロシリンジ SYR 50ul SS FN 0.72(G22a)w51	6,100	6,300		1218	1218								
4-5362-05	17イロシリンジ SYR 100ul SS 0.72(G22a)w51	6,800	7,000		1218	1218								
4-5363-01	17イロシリンジ SYR 5ul SS RN 0.47(G26a)w51	9,000	9,300		1218	1218								
4-5363-02	17イロシリンジ SYR 10ul SS RN 0.47(G26a)w51	7,600	7,800		1218	1218								
4-5364-01	43イロシリンジ SYR 5ul PTFE FN 0.47(G26a)w51	7,900	8,100		1217	1217								
4-5364-02	43イロシリンジ SYR 10ul PTFE FN 0.47(G26a)w51	5,300	5,500		1217	1217								
4-5364-04	43イロシリンジ SYR 50ul PTFE FN 0.72(G22a)w51	7,500	7,700		1217	1217								
4-5364-09	43イロシリンジ SYR 2.5ml PTFE FN 0.72(G22a)w51	8,500	8,700		1217	1217								
4-5365-01	43イロシリンジ SYR 5ul PTFE RN 0.47(G26a)w51	8,500	8,700		1217	1217								
4-5365-02	43イロシリンジ SYR 10ul PTFE RN 0.47(G26a)w51	8,640	8,900		1217	1217								
4-5365-03	43イロシリンジ SYR 25ul PTFE RN 0.72(G22a)w51	8,640	8,900		1217	1217								
4-5365-07	43イロシリンジ SYR 500ul PTFE RN 0.72(G22a)w51	10,300	10,600		1217	1217								
4-5365-08	43イロシリンジ SYR 1.0ml PTFE RN 0.72(G22a)w51	10,600	10,900		1217	1217								
4-5365-09	43イロシリンジ SYR 2.5ml PTFE RN 0.72(G22a)w51	10,900	11,200		1217	1217								
4-5424-01	CC2000 17イロシリンジ SP1665 SP1702	62,100	67,000	722	722									
4-5424-03	CC2000 17イロシリンジ SP1665 SP1704	62,100	67,000	722	722									
4-5424-04	CC2000 17イロシリンジ SP1665 SP1705	65,700	68,000	722	722									
4-5424-05	CC2000 17イロシリンジ SP1665 SP1706	65,700	68,000	722	722									
4-5425-02	CC1000 17イロシリンジ VF1848 VF2357	92,100	93,800	722	722									
4-5425-03	CC1000 17イロシリンジ VF1848 VF2358	92,100	93,800	722	722									
4-5425-04	CC1000 17イロシリンジ VF1848 VF2359	94,900	96,700	722	722									
4-5425-05	CC1000 17イロシリンジ VF1848 VF1861	94,900	96,700	722	722									
4-5479-01	クリーンルームモップヘッド BCR MOP2. 10	245,000	220,000						170					
4-5479-02	クリーンルームモップヘッド BCR MOP3. 10	265,000	238,500						170					
4-5479-11	クリーンルームモップ 交換用伸縮ハンドル BCR T2HANDLE. 10	206,000	185,400						170					
4-5479-12	クリーンルームモップ MSSS. 0812. 12	275,800	248,200						170					
4-5479-13	クリーンルームモップ MSSS. 0824. 12	269,000	242,000						170					
4-5544-01	DNA染色試薬 LD011-1000	5,900	6,100	1300	1300									
4-5549-01	アズツール耐切削ニトリルコート手袋 L レベルXB	810	570						31					
4-5549-02	アズツール耐切削ニトリルコート手袋 M レベルXB	810	570						31					
4-5549-03	アズツール耐切削ニトリルコート手袋 S レベルXB	810	570						31					
4-5685-01	アズビュア液感クリーンフード 白 S	2,120	1,880						46					
4-5685-02	アズビュア液感クリーンフード 白 M	2,120	1,880						46					
4-5685-03	アズビュア液感クリーンフード 白 L	2,120	1,880						46					
4-5686-01	アズビュア液感クリーンウェア 白 S	6,220	4,880						46					
4-5686-02	アズビュア液感クリーンウェア 白 M	6,220	4,880						46					
4-5686-03	アズビュア液感クリーンウェア 白 L	6,220	4,880						46					
4-5686-04	アズビュア液感クリーンウェア 白 2L	6,220	4,880						46					
4-5686-05	アズビュア液感クリーンウェア 白 3L	6,220	4,880						46					
4-5973-15	6連式マントルヒーター 380W(AC200V) MS-EAM-6-10	218,000	237,000	-	-									
4-5975-15	6連式マントルヒーター(デジタル温度調節付き) 380W(AC200V) MS-EAMD-6-10	467,000	510,000	-	-									
4-5977-15	6連式マントルヒータースターラー 380W(AC200V) MS-EAMS-6-10	360,000	393,000	-	-									
4-5979-15	6連式マントルヒータースターラー(デジタル温度調節付き) 380W(AC200V) MS-EAMDS-6-10	667,000	728,000	-	-									
4-5981-15	6連式マントルヒーターデジタル表示スターラー(デジタル温度調節付き)380W(AC200V) MS-EAMDS0-6-10	707,000	771,000	-	-									
4-6084-01	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF2050-01-05	85,400	92,200	2570	2570									
4-6084-02	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF2050-01-10	97,700	106,000	2570	2570									
4-6084-03	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF2075-01-05	144,000	156,000	2570	2570									
4-6084-04	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF2075-01-10	150,000	162,000	2570	2570									
4-6084-05	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF5000-0050	39,000	45,200	2570	2570									
4-6084-06	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF5000-0070	46,300	49,000	2570	2570									
4-6084-07	洗浄用キヤリア オールテフロン製 STF5000-0100	49,500	53,800	2570	2570									
4-6116-01	平底ナスフラスコ 50ml 撹合15/25 FE050	3,000	2,700	1677	1677									
4-6116-02	平底ナスフラスコ 100ml 撹合29/42 FE100	3,900	3,500	1677	1677									
4-6116-03	平底ナスフラスコ 250ml 撹合29/42 FE250	4,500	4,000	1677	1677									
4-6116-04	平底ナスフラスコ 500ml 撹合29/42 FE500	5,400	4,900	1677	1677									
4-6316-01	サイドファスナー 続き服(白) Sサイズ CJJ134-1	7,200	7,800	2435	2435									
4-6316-02	サイドファスナー 続き服(白) Mサイズ CJJ134-1	7,200	7,800	2435	2435									
4-6316-03	サイドファスナー 続き服(白) Lサイズ CJJ134-1	7,200	7,800	2435	2435									
4-6316-04	サイドファスナー 続き服(白) LLサイズ CJJ134-1	7,200	7,800	2435	2435									
4-6316-05	サイドファスナー 続き服(白) 3Lサイズ CJJ134-1	7,200	7,800	2435	2435									
4-6317-01	サイドファスナー 続き服(青) Sサイズ CJJ134-2	7,200	7,800	2435	2435									
4-6317-02	サイドファスナー 続き服(青) Mサイズ CJJ134-2	7,200	7,800	2435	2435									
4-6317-03	サイドファスナー 続き服(青) Lサイズ CJJ134-2	7,200	7,800	2435	2435									
4-6317-04	サイドファスナー 続き服(青) LLサイズ CJJ134-2	7,200	7,800	2435	2435									
4-6317-05	サイドファスナー 続き服(青) 3Lサイズ CJJ134-2	7,200	7,800	2435	2435									
4-6318-01	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) Sサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6318-02	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) Mサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6318-03	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) Lサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6318-04	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) LLサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6318-05	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) 3Lサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6318-06	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) 4Lサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6318-07	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(白) 5Lサイズ CJJ1336-1	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-01	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) Sサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-02	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) Mサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-03	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) Lサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-04	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) LLサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-05	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) 3Lサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-06	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) 4Lサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6319-07	品質と経済性を追求 マスクフード 体続き服(青) 5Lサイズ CJJ1336-2	9,900	10,800	2435	2435									
4-6320-01	スタンダード クリーンコート(白) ロング丈 Sサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-1	6,400	7,000	2441	2441									
4-6320-02	スタンダード クリーンコート(白) ロング丈 Mサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-1	6,400	7,000	2441	2441									
4-6320-03	スタンダード クリーンコート(白) ロング丈 Lサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-1	6,400	7,000	2441	2441									
4-6320-04	スタンダード クリーンコート(白) ロング丈 LLサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-1	6,400	7,000	2441	2441									
4-6320-05	スタンダード クリーンコート(白) ロング丈 3Lサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-1	6,400	7,000	2441	2441									
4-6321-01	スタンダード クリーンコート(青) ロング丈 Sサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-2	6,400	7,000	2441	2441									
4-6321-02	スタンダード クリーンコート(青) ロング丈 Mサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-2	6,400	7,000	2441	2441									
4-6321-03	スタンダード クリーンコート(青) ロング丈 Lサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-2	6,400	7,000	2441	2441									
4-6321-04	スタンダード クリーンコート(青) ロング丈 LLサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-2	6,400	7,000	2441	2441									
4-6321-05	スタンダード クリーンコート(青) ロング丈 3Lサイズ 実験衣シリーズ C.J2185-2	6,400	7,000	2441	2441									
4-6401-01	ESD 書類入れ SK1729	2,700	3,300	2562	2562									
4-6412-01	シリコンベロスポート 赤 1mL 5本入	580	640	1756	1756									
4-6412-02	シリコンベロスポート 青 1mL 5本入	580	640	1756	1756									
4-6412-03	シリコンベロスポート 緑 1mL 5本入	580	640	1756	1756									
4-6412-04	シリコンベロスポート 黄 1mL 5本入	580	640	1756	1756									
4-6413-01	シリコンベロスポート 赤 2mL 5本入	640	700	1756	1756									
4-6413-02	シリコンベロスポート 青 2mL 5本入	640	700	1756	1756									
4-6413-03	シリコンベロスポート 緑 2mL 5本入	640	700	1756	1756									
4-6413-04	シリコンベロスポート 黄 2mL 5本入	640	700	1756	1756									
4-6414-01	シリコンベロスポート 赤 3mL 5本入	690	760	1756	1756									
4-6414-02	シリコンベロスポート 青 3mL 5本入	690	760	1756	1756									
4-6414-03	シリコンベロスポート 緑 3mL 5本入	690	760	1756	1756									
4-6414-04	シリコンベロスポート 黄 3mL 5本入	690	760	175										

2025年10月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機等2025	サンクスア スト2025	ナビ2024 2025	サニーフ ズ2024	数値2024	アズビュ ア2025	アール20 21	ナビ動2023	レンタルカ ラタログ	サイエンス カタログ	災害対策 タログ
4-6542-02	スチロールスクリュー管瓶 10mL 300本入	18,900	20,300	1542	1542									
4-6542-03	スチロールスクリュー管瓶 20mL 300本入	25,200	27,000	1542	1542									
4-6542-04	スチロールスクリュー管瓶 50mL 150本入	21,000	22,500	1542	1542									
4-6542-05	スチロールスクリュー管瓶 100mL 100本入	23,000	24,700	1542	1542									
4-6542-06	スチロールスクリュー管瓶 120mL 100本入	28,500	30,600	1542	1542									
4-6542-07	スチロールスクリュー管瓶 180mL 100本入	37,800	40,500	1542	1542									
4-6560-01	3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD 培養容器 6個入 2324	66,600	59,800	1079	1079									
4-6560-02	3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターキット 7032	115,800	99,000	1079	1079									
4-6592-01	アームシェーカー ASH3	220,700	199,900	272	272									
4-6597-01	三角培養フラスコクロードシステム CC036250-A2 6個入	82,900	75,000	1093	1093									
4-6597-02	三角培養フラスコクロードシステム CC036500-A2 6個入	89,000	80,100	1093	1093									
4-6597-03	三角培養フラスコクロードシステム CC036101-A2 6個入	75,600	68,000	1093	1093									
4-6597-04	三角培養フラスコクロードシステム CC036250-A2x1	13,800	12,400	1093	1093									
4-6597-05	三角培養フラスコクロードシステム CC036500-A2x1	14,800	13,300	1093	1093									
4-6597-06	三角培養フラスコクロードシステム CC036101-A2x1	12,600	11,300	1093	1093									
4-6598-01	四角培養瓶クロードシステム CC088125-A2 6個入	109,900	98,900	1080	1080									
4-6598-02	四角培養瓶クロードシステム CC088250-A2 6個入	81,800	73,600	1080	1080									
4-6598-03	四角培養瓶クロードシステム CC088500-A2 6個入	60,800	54,700	1080	1080									
4-6598-04	四角培養瓶クロードシステム CC088001-A2 6個入	67,300	60,600	1080	1080									
4-6598-05	四角培養瓶クロードシステム CC088125-A2x1	13,700	12,300	1080	1080									
4-6598-06	四角培養瓶クロードシステム CC088250-A2x1	13,600	12,200	1080	1080									
4-6598-07	四角培養瓶クロードシステム CC088500-A2x1	15,200	13,700	1080	1080									
4-6598-08	四角培養瓶クロードシステム CC088001-A2x1	16,800	15,100	1080	1080									
4-6611-01	小型自動核酸抽出装置 tacu mini 8サンプル対応 atcd-8	920,000	800,000	1306	1306									
4-6611-12	小型自動核酸抽出装置 atc-d/rna 320反応分	145,000	135,000	1306	1306									
4-6613-01	クワイオバイアルグリッパ 5色4ソート 5本入 120908	13,500	12,000	1112	1112									
4-6615-01	ライブセルイメージングシステム EzScope101 BRLC101-600000	980,000	880,000	1084	1084									
4-6615-11	EzScope101用 20×対物レンズ 275-LCBR02-00	71,300	65,000	1084	1084									
4-6615-12	EzScope101用 アダプター付XYステージ 275-LCBR03-00	294,000	260,000	1084	1084									
4-6615-13	EzScope101用 35mmディッシュ用アダプター 275-LCBR04-00	25,600	23,000	1084	1084									
4-6615-14	EzScope101用 60mmディッシュ用アダプター 275-LCBR05-00	25,600	23,000	1084	1084									
4-6615-15	EzScope101用 T-25フラスコ用アダプター 275-LCBR06-00	25,600	23,000	1084	1084									
4-6615-16	EzScope101用 T-75フラスコ用アダプター 275-LCBR07-00	25,600	23,000	1084	1084									
4-6657-01	プレミックスバックアップ-PBS- 50 50包入	8,000	7,200	1301	1301									
4-6657-03	プレミックスバックアップ-TBS- 50 50包入	16,000	14,400	1301	1301									
4-6658-01	プレミックスバックアップ-TGS- 50 50包入	28,000	25,200	1301	1301									
4-6676-01	サーマルサイクラー TurboCycler Lite TCLT-9610	540,000	490,000	1304	1304									
4-6677-01	サーマルサイクラー TurboCycler 2 TCST130-600000	720,000	650,000	1305	1305									
4-745-01	デジタルドライデンシテーター H-Series 574×522×1774mm TDD-H600SP	302,000	303,000	957	957									
4-745-02	デジタルドライデンシテーター H-Series 574×522×1774mm TDD-H600SS	320,000	321,000	957	957									
4-745-03	デジタルドライデンシテーター H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WP	569,000	570,000	957	957									
4-745-04	デジタルドライデンシテーター H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WS	605,000	606,000	957	957									
4-745-11	デジタルドライデンシテーター H-Series 574×522×177mm TDD-H600SPC	316,000	317,000	957	957									
4-745-12	デジタルドライデンシテーター H-Series 574×522×1774mm TDD-H600SSC	332,000	333,000	957	957									
4-745-13	デジタルドライデンシテーター H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WPC	575,000	576,000	957	957									
4-745-14	デジタルドライデンシテーター H-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WSC	608,000	609,000	957	957									
4-746-01	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1076mm TDD-S600CP	188,000	189,000	956	956									
4-746-02	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1076mm TDD-S600CS	207,000	208,000	956	956									
4-746-03	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1137mm TDD-S600CKP	202,000	203,000	956	956									
4-746-04	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1137mm TDD-S600CKS	219,000	220,000	956	956									
4-746-05	デジタルドライデンシテーター S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WP	457,000	458,000	956	956									
4-746-06	デジタルドライデンシテーター S-Series 1152×524×1765mm TDD-H1200WS	491,000	492,000	956	956									
4-746-11	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1076mm TDD-S600CPC	200,000	201,000	956	956									
4-746-12	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1076mm TDD-S600CSC	217,000	218,000	956	956									
4-746-13	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1137mm TDD-S600CKPC	208,000	209,000	956	956									
4-746-14	デジタルドライデンシテーター S-Series 574×522×1137mm TDD-S600CKSC	226,000	227,000	956	956									
4-746-15	デジタルドライデンシテーター S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WPC	461,000	462,000	956	956									
4-746-16	デジタルドライデンシテーター S-Series 1152×524×1765mm TDD-S1200WSC	496,000	497,000	956	956									
4-748-01	デジタルドライデンシテーター (S-Series) NDD-S600	258,000	270,000	945	945									450
4-748-02	デジタルドライデンシテーター (S-Series) NDD-S900	221,000	230,000	945	945									450
4-748-03	デジタルドライデンシテーター (S-Series) NDD-S1200	466,000	485,000	945	945									450
4-922-01	アズビュア表面保護テープ APHG6015	6,000	4,800						191	43				
5-064-01	タイトボックス NO.1	600	690	1560	1560	920								
5-064-02	タイトボックス NO.1.5	650	730	1560	1560	920								
5-064-03	タイトボックス NO.2	750	800	1560	1560	920								
5-064-04	タイトボックス NO.3 浅型	1,000	1,100	1560	1560	920								
5-064-05	タイトボックス NO.3	1,150	1,200	1560	1560	920								
5-064-09	タイトボックス NO.1.1	700	750	1560	1560	920								
5-064-10	タイトボックス No.1.5	750	800	1560	1560	920								
5-064-12	タイトボックス タイロング	1,480	1,700	1560	1560	920								
5-1012-01	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-40	2,600	2,900	529	529									
5-1012-02	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-50	2,600	2,900	529	529									
5-1012-03	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-60	2,600	2,900	529	529									
5-1012-04	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-70	2,600	2,900	529	529									
5-1012-05	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-80	2,600	2,900	529	529									
5-1012-06	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-90	2,600	2,900	529	529									
5-1012-07	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-100	2,600	2,900	529	529									
5-1012-08	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-110	2,600	2,900	529	529									
5-1012-09	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-120	2,600	2,900	529	529									
5-1012-10	サーモラベル (R) スーパーミニ3R (不可逆 / 丸型) 1袋 (20枚入) 3R-130	2,600	2,900	529	529									
5-106-02	ビースバイアル 3.5mL 12本入 CV-35	3,700	4,800	1604	1604									
5-106-03	ビースバイアル 7mL 12本入 CV-70	3,900	5,300	1604	1604									
5-106-04	ビースバイアル 14mL 12本入 CV-140	5,200	5,900	1604	1604									
5-106-06	ビースバイアル 40mL 12本入 CV-400	6,600	7,100	1604	1604									
5-3252-11	凍結粉砕機用標準刃 (SUS304) TPH-01H	7,000	8,000	297	297									
5-3408-01	ブレンダー (ワーキングブレンダー) 701IHS	124,000	179,000	295	295									
5-3409-31	エクストリーム用静音カバー SE1500	54,900	74,000	293	293									
5-391-06	デュワーフラスコ 広口 ZL 27B 1212	59,600	53,000	1420	1420									
5-393-01	デュワーフラスコ 1L 21AL 1291-E	87,200	88,800	1419	1419									
5-393-03	デュワーフラスコ 5L 23AL 1293-E	141,000	143,600	1419	1419									
5-393-04	デュワーフラスコ 10L 24AL 1294-E	204,000	207,800	1419	1419									
5-404-02	デュワーフラスコ (大型・広口・フタ付) 10L 31C-AL 1252	195,000	198,600	1420	1420									
5-404-03	デュワーフラスコ (大型・広口・フタ付) 21L 33C-AL 1254	259,800	264,600	1420	1420									
5-404-06	デュワーフラスコ (大型・広口・フタ付) ハンドル無 サイドグリップ付 1244	264,000	268,900	1420	1420									
5-404-07	デュワーフラスコ (大型・広口・フタ付) ハンドル無 サイドグリップ付 1245	284,000	289,300	1420	1420									
5-5705-01	高さジャストロート架 (ナイロン被覆) φ55mm NR-01	4,700	4,900	1857	1857									
61-0080-47	バッテリーバックセット SE7583	495,000	520,000	2414	2414									
61-3512-08	標準分銅 M1級 20kg JCSS校正付	249,400	251,000	457	457				125					
61-3512-09	標準分銅 M1級 10kg JCSS校正付	154,500	156,000	457	457									
61-3512-10	標準分銅 M1級 5kg JCSS校正付	110,300	112,000	457	457									
61-3512-11	標準分銅 M1級 2kg JCSS校正付	37,500	39,000	457	457									
61-3512-12	標準分銅 M1級 1kg JCSS校正付													

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
61-3512-54	標準分銅 M2級 200g JCSS校正付	21,000	23,000	457	457									
61-3512-55	標準分銅 M2級 100g JCSS校正付	19,700	21,500	457	457									
61-3512-56	標準分銅 M2級 50g JCSS校正付	16,500	18,300	457	457									
61-3512-57	標準分銅 M2級 20g JCSS校正付	14,500	16,300	457	457									
61-3512-58	標準分銅 M2級 10g JCSS校正付	14,300	16,000	457	457									
61-3512-59	標準分銅 M2級 5g JCSS校正付	14,300	16,000	457	457									
61-3512-60	標準分銅 M2級 2g JCSS校正付	14,300	16,000	457	457									
61-3512-61	標準分銅 M2級 1g JCSS校正付	14,300	16,000	457	457									
61-3512-62	標準分銅 M2級 500mg JCSS校正付	9,600	11,200	457	457									
61-3512-63	標準分銅 M2級 200mg JCSS校正付	9,600	11,200	457	457									
61-3512-64	標準分銅 M2級 100mg JCSS校正付	9,600	11,200	457	457									
61-3521-42	原価掛カバー タテ型	1,200	1,300			-								
61-3739-80	薬杯3号 (30cc) 100個 820300	3,600	4,000			301								
61-3739-81	薬杯3号 (30cc) 減菌済 100個 820310	5,000	5,500			301								
61-3739-82	薬杯3号 (30cc) 青目盛 100個 820400	5,200	5,800			301								
61-3739-83	薬杯3号 (30cc) 青目盛 減菌済 100個 820410	6,800	7,500			301								
61-4391-94	CTFEスプーン 150mm F-5013-001	3,000	3,300	1835	1835									
61-4391-95	CTFEスプーン 180mm F-5013-002	3,100	3,400	1835	1835									
61-4391-96	CTFEスプーン 210mm F-5013-003	3,400	3,700	1835	1835									
61-4391-97	CTFEスプーン 240mm F-5013-004	3,700	4,000	1835	1835									
61-4391-98	CTFEスプーン 300mm F-5013-005	5,200	5,700	1835	1835									
61-4391-99	CTFEスパークテル 150mm F-5014-001	3,000	3,300	1838	1838									
61-4392-01	CTFEスパークテル 180mm F-5014-002	3,100	3,400	1838	1838									
61-4392-02	CTFEスパークテル 210mm F-5014-003	3,400	3,700	1838	1838									
61-4392-03	CTFEスパークテル 240mm F-5014-004	3,700	4,000	1838	1838									
61-4392-04	CTFEスパークテル 300mm F-5014-005	5,200	5,700	1838	1838									
61-4392-05	CTFEミクロスパークテル 150mm F-5015-001	3,400	3,700	1838	1838									
61-4392-06	CTFEミクロスパークテル 180mm F-5015-002	3,700	4,000	1838	1838									
61-4392-07	CTFEミクロスパークテル 210mm F-5015-003	4,300	4,700	1838	1838									
61-4392-08	CTFEミクロスパークテル 240mm F-5015-004	4,800	5,200	1838	1838									
61-6161-96	直尺 シルバー 15cm赤数字入 JIS 13005	460	490	751	751								527	
61-6161-97	直尺 シルバー 30cm赤数字入 JIS 13013	960	1,010	751	751								527	
61-6161-98	直尺 シルバー 60cm赤数字入 JIS 13021	2,410	2,540	751	751								527	
61-6161-99	直尺 シルバー 1m赤数字入 JIS 13048	4,700	4,940	751	751								527	
61-6162-01	直尺 シルバー 1.5m赤数字入 JIS 13056	20,070	21,100	751	751								527	
61-6162-02	直尺 シルバー 2m赤数字入 JIS 13064	26,800	28,200	751	751								527	
61-6163-89	竹製ものさし 90cm/ハトゲ付 71785	1,020	1,080										528	
61-6163-90	竹製ものさし 1m/ハトゲ付 71773	1,620	1,710										528	
61-6163-91	竹製ものさし かね1尺 71087	1,020	1,080										528	
61-6163-92	竹製ものさし かね2尺 71900	1,440	1,520										528	
61-6163-93	竹製ものさし かね3尺 71919	1,800	1,890										528	
61-6163-94	竹製ものさし けじ2尺 71854	1,620	1,710										528	
61-6173-55	水槽用温度計 L 72583	1,390	1,460										555	
61-6174-35	ルーペ H ポケット型顕微鏡60〜100倍 LEDライト付 75753	3,450	3,630										546	
61-6869-59	Na555 耐衝撃性アネロイド血圧計 マゼンタ 標準型カフ仕様 0555B024	9,400	9,700			672								
61-6869-55	Na555 耐衝撃性アネロイド血圧計 グレー 標準型カフ仕様 0555B025	9,400	9,700			672								
61-6869-56	Na555 耐衝撃性アネロイド血圧計 ティール 標準型カフ仕様 0555B026	9,400	9,700			672								
61-6869-57	Na555 耐衝撃性アネロイド血圧計 ピンク 標準型カフ仕様 0555B027	9,400	9,700			672								
61-6869-58	Na555 耐衝撃性アネロイド血圧計 ライトブルー 標準型カフ仕様 0555B028	9,400	9,700			672								
61-7346-99	プロレーンマスク ホワイト S寸 1箱 (50枚入) PLE002714S	720	800	-										
61-7347-03	プロレーンマスクピンク S寸 1箱 (50枚入) PLE002716S	720	800	-										
61-7364-14	ケアスロープ GS-65	67,000	74,000			1827					256			
61-7364-15	ケアスロープ GS-100	83,000	91,000			1827					256			
61-7364-16	ケアスロープ GS-120	107,000	118,000			1827					256			
61-7364-17	ケアスロープ GS-150	118,000	129,000			1827					256			
61-7364-18	ケアスロープ GS-175	125,000	137,000			1827					256			
61-7364-19	ケアスロープ GS-200	136,000	149,000			1827					256			
61-7364-20	ケアスロープ GS-240C	230,000	253,000			1827					256			
61-7364-21	ケアスロープ GS-285C	290,000	318,000			1827					256			
61-8560-10	計量スプーン 2mL	10	13	-										
61-8560-11	計量スプーン 3mL	12	14	-										
61-8560-12	計量スプーン 5mL	14	16	-										
61-8560-14	計量スプーン 4本組	250	300	-										
61-9362-54	エフ水彩 (ポリチューブ) 12mL × 15色 WFC1-15	1,680	1,900								332			
61-9362-55	エフ水彩 (ポリチューブ) 12mL × 18色 WFC1-18	2,080	2,360								332			
61-9362-56	エフ水彩 (ポリチューブ) 12mL × 6色 WFC2-8	800	900								332			
61-9703-41	Novel Green Plus DNA染色試薬 LD003-0500	33,000	33,700	1300	1300									
61-9718-43	植物培養用試験管 平底 リム無 25φ × 100mm 100本 9820TST-F25-100	16,000	16,800										560	
61-9718-44	植物培養用試験管 平底 リム無 25φ × 120mm 100本 9820TST-F25-120	16,000	16,800										560	
61-9718-45	植物培養用試験管 平底 リム無 25φ × 150mm 100本 9820TST-F25-150	18,000	19,000										560	
61-9718-46	植物培養用試験管 平底 リム無 30φ × 120mm 100本 9820TST-F30-120	18,000	19,000										560	
61-9718-47	植物培養用試験管 平底 リム無 40φ × 130mm 20本 9820TST-F40-130	7,000	7,400										560	
62-0853-99	検知管 ETBE 248J	3,500	4,000	607	607								515	
62-0854-02	検知管 酸化プロピレン 163SD	5,300	6,000	607	607								516	
62-0854-04	検知管 1-ジシクロプロペン 249S	2,400	2,700	607	607								516	
62-0854-05	検知管 臭化メチル 157SH	4,800	5,300	607	607								516	
62-0854-06	検知管 水蒸気 177UW	5,300	6,000	607	607								516	
62-0854-07	検知管 二酸化炭素 126SG	2,400	2,700	607	607								516	
62-0854-09	ガス検知管 ディーゼル燃料 251U	7,000	7,900	608	608									
62-0854-11	検知管 二酸化炭素 141SC	3,000	3,400	608	608								517	
62-0854-16	検知管 MITC 245UL	3,500	4,000	608	608								518	
62-0854-17	検知管 オウ化メチル 176SC	2,800	3,200	608	608								518	
62-0860-15	電動ベッド ジラフィー (アイボリー) FV-711-IV	198,000	205,000			-								
62-0860-16	電動ベッド ジラフィー (プラウン) FV-711-BR	198,000	205,000			-								
62-1064-36	アイカバソフット 減菌箱付き (30枚入り) 8888-01	9,360	9,960			1161								
62-1365-13	ホルダー付吸香器 (Lサイズ) イエロー 100116	1,230	1,350			-							38	
62-1365-14	ホルダー付吸いのみ 240mL 800204	1,080	1,180			-							38	
62-1626-40	環境管理用・湿度計「熱中症注意」(防雨) TM-2486W	10,000	15,000			390								
62-1626-41	環境管理用・湿度計「熱中症注意」壁掛け TM-2482W	3,500	4,000			390								
62-1626-42	環境管理用・湿度計「熱中症注意」置き・掛け兼用 TM-2484W	2,800	3,200			390								
62-4885-39	ハチ対策「スーパーハチジェント」	1,760	1,900	2193	2193									
62-4885-47	ハチ対策「スーパーバズメバジェント」	2,500	2,700	2193	2193									
6-255-01	磁製ビュレットスタンド 2個架馬丁挟セット	7,510	8,100	1817	1817								473	
6-255-02	磁製ビュレットスタンド 用 2個架馬丁挟	2,520	3,200	1817	1817								473	
6-255-05	磁製ビュレットスタンド 用 2個架馬丁挟	3,600	4,000	1817	1817								473	
6-255-11	磁製ビュレットスタンド 2個架馬丁挟セット	8,480	8,900	1817	1817								473	
62-6089-23	セーフシール クワトロ MS 70 × 229mm 1箱 (200枚入) 88000-4	4,200	1,700			-								
62-6089-24	セーフシール クワトロ コンパクト寸 89 × 133mm 1箱 (200枚入) 88005-4	2,900	1,460			-								
62-6089-25	セーフシール クワトロ LLL 254 × 356mm 1箱 (200枚入) 88035-4	9,420	8,400			-								
6-3006-01	作業バサミ ブルーナー デラックス 120DX	5,000	5,200	1416	1416								549	
6-3006-02	作業バサミ ミニチョキ デラックス ホワイト 130DX	2,950	3,000	1416	1416								549	
6-3006-03	作業バサミ ファミリーデラックス ホワイト 140DX	2,950	3,000	1416	1416								549	
6-3006-04	作業バサミ ロングファミリーデラックス 140L-DX	3,600	3,650	1416	1416								549	
6-3007-01	万能鉄 金風クラフト 直刃 350-T	2,500	2,750	2061	2061									
6-3007-02	万能鉄 金風クラフト 曲刃 350-M	2,700	2,900	2061	2061									
6-3007-03	万能鉄 強力クラフト 390	2,700	2,800	2061	20									

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ塾2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策カ タログ 頁
9-302-20	ステンレス製試験管立 φ30mm 4×5配列 SS30-20	3,500	3,800	1782	1782	854								
9-302-21	ステンレス製試験管立 φ30mm 5×10配列 SS30-50	5,400	5,700	1782	1782	854								
9-302-22	ステンレス製試験管立 φ35mm 2×6配列 SS35-12	3,400	3,600	1782	1782	854								
9-302-23	ステンレス製試験管立 φ18mm 5×5配列 SS18-25	2,400	2,600	1782	1782	854	53							
93-1269-16	ホットプレート(温度コントローラ付) PA2015-PCCI0A	197,000	204,000	129	129									
93-1269-18	ホットプレート(温度コントローラ付) PA2025-PCCI0A	243,000	251,000	129	129									
93-1269-19	ホットプレート(温度コントローラ付) PA3003-PCCI0A	164,000	171,000	129	129									
93-1269-20	ホットプレート(温度コントローラ付) PA3005-PCCI0A	164,000	175,000	129	129									
93-1269-21	ホットプレート(温度コントローラ付) PA3010-PCCI0A	178,000	192,000	129	129									
93-1269-22	ホットプレート(温度コントローラ付) PA3015-PCCI0A	205,000	216,000	129	129									
93-1269-23	ホットプレート(温度コントローラ付) PA3025-WP-PCCI0A	281,000	304,000	129	129									
93-1269-24	ホットプレート(温度コントローラ付) PA4025-WP-PCCI0A	295,000	319,000	129	129									
93-1269-25	ホットプレート(温度コントローラ付) PA6008-PCCI0A	259,000	280,000	129	129									
93-1269-26	ホットプレート(温度コントローラ付) PA6010-PCCI0A	273,000	295,000	129	129									
93-1269-27	ホットプレート(温度コントローラ付) PA6015-PCCI0A	287,000	310,000	129	129									
93-1269-28	ホットプレート(温度コントローラ付) PA6025-PCCI0A	450,000	486,000	129	129									
93-1269-29	ホットプレート(温度コントローラ付) PA6015-WP-PCCI0A	357,000	385,000	129	129									
93-1269-30	ホットプレート(温度コントローラ付) PA8005-CC-PCCI0A	437,000	471,000	129	129									
93-1269-31	ホットプレート(温度コントローラ付) PA8010-CC-PCCI0A	465,000	502,000	129	129									
93-1269-32	ホットプレート(温度コントローラ付) PA8015-CC-PCCI0A	601,000	648,000	129	129									
93-1269-33	ホットプレート(温度コントローラ付) PA8020-CC-PCCI0A	1,086,000	1,171,000	129	129									
93-1269-34	ホットプレート(温度コントローラ付) PA8005-PCCI0A	337,000	364,000	129	129									
93-1269-35	ホットプレート(温度コントローラ付) PA8010-PCCI0A	368,000	399,000	129	129									
93-1269-36	ホットプレート(温度コントローラ付) PA9005-PCCI0A	526,000	568,000	129	129									
93-1269-37	ホットプレート(温度コントローラ付) PH20125-PCCI0A	1,356,000	1,462,000	129	129									
93-1269-38	ホットプレート(温度コントローラ付) PH131B-PCCI0A	189,000	204,000	129	129									
93-1269-39	ホットプレート(温度コントローラ付) PH132-PCCI0A	232,000	251,000	129	129									
93-1269-40	ホットプレート(温度コントローラ付) PH121-PCCI0A	163,000	176,000	129	129									
93-1269-41	ホットプレート(温度コントローラ付) PH121-50-PCCI0A	211,000	228,000	129	129									
93-1269-42	ホットプレート(温度コントローラ付) PH200-40-PCCI0A	169,000	183,000	129	129									
93-1269-43	ホットプレート(温度コントローラ付) PH200-100-PCCI0A	164,000	177,000	129	129									
93-1269-44	ホットプレート(温度コントローラ付) PA2012-FC-PCCI0A	594,000	641,000	129	129									
93-1269-45	ホットプレート(温度コントローラ付) PA2020-FC-PCCI0A	867,000	935,000	129	129									
93-1269-46	ホットプレート(温度コントローラ付) PA2012-WPFC-PCCI0A	630,000	678,000	129	129									
93-1269-47	ホットプレート(温度コントローラ付) PA2020-WPFC-PCCI0A	909,000	980,000	129	129									
9-317-02	マルチバースホース 8×1B	3,550	4,400	1878	1878									
9-317-03	マルチバースホース 9×1B	4,650	5,100	1878	1878									
9-317-04	マルチバースホース 10×1B	5,200	5,700	1878	1878									
9-317-05	マルチバースホース 12×1B	6,700	7,400	1878	1878									
9-317-06	マルチバースホース 15×1B	9,980	10,900	1878	1878									
9-317-07	マルチバースホース 19×1B	12,100	14,300	1878	1878									
93-4213-31	車いす (自走式/アルミ製/ノーバンクタイヤ) KV22-40N	73,500	50,000			-								
93-5598-35	スモークジェネレーター(SG-1)用カートリッジ2個入り 発煙カートリッジ販売用 SGC-01	9,800	10,000			398					206			
93-5643-98	ダイヤモンドグリッパプラス XSサイズ 1箱(100枚入) 63754080	3,900	4,500	2241	2241									
93-5644-03	ダイヤモンドグリッパプラス XLサイズ 1箱(100枚入) 63754100	3,900	4,500	2241	2241									
94-0788-44	Vertical-Graphite Pro 最大サイズ WW-90VG-300100	21,350	23,500	1945	1945									
94-0788-45	Vertical-Graphite Pro 最大サイズ WW-90VG-150100	11,350	12,500	1945	1945									
94-0788-46	Vertical-Graphite Pro WW-90VG	2,500	2,800	1945	1945									
94-0788-47	T-Global製 高熱伝導性面粘着シート WW-L198CN	1,300	1,500	1974	1974									
94-0788-52	T-Global製 超高熱伝導シリコン放熱シート 熱伝導率14.5W/m・K WW-TGA1450	1,400	1,600	1974	1974									
94-0788-53	T-Global製 超高熱伝導シリコン放熱シート 熱伝導率17.8W/m・K WW-TGA1780	1,650	1,900	1974	1974									
94-0788-94	T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease 2g入り WW-TGN909-2G	650	690	1987	1987									
94-0788-95	T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease 30g入り WW-TGN909-30G	4,150	4,300	1987	1987									
94-1216-40	新ポリグリッパ 無添加 40g	830	850			-								
9-449-01	カララボジャッキ グリーン BOY100	38,400	42,300	1826	1826									
9-449-02	カララボジャッキ ブルー BOY105	44,400	49,000	1826	1826									
9-449-03	カララボジャッキ ピンク BOY110	57,600	63,500	1826	1826									
9-449-05	カララボジャッキ イエロー BOY115	70,800	78,000	1826	1826									
9-449-06	カララボジャッキ グレー BOY118	336,000	350,000	1826	1826									
9-449-10	カララボジャッキ 補助プレート 130	17,800	19,600	1826	1826									
9-449-11	カララボジャッキ 補助プレート 131	29,200	32,200	1826	1826									
9-449-12	カララボジャッキ 補助プレート 134	85,200	95,000	1826	1826									
9-449-21	カララボジャッキ ブルー BOY116	112,000	123,000	1826	1826									
94-5280-34	キーパー INC-80	5,510	6,600	2084	2084									
94-5280-35	キーパー INC-80	6,260	7,100	2084	2084									
94-5280-36	キーパー INC-100	7,000	7,800	2084	2084									
94-7752-18	横ブレ安定S字フック 小 ステンレス 2個入 95345	520	610								265			
94-7752-21	横ブレ安定S字フック 中 ステンレス 2個入 95348	600	710								265			
94-7752-24	横ブレ安定S字フック 大 ステンレス 2個入 95351	760	810								265			
94-8092-54	アーネストペーパータオルR 200枚入	200	210			333								
94-8092-55	アーネストペーパータオルR 1ケース(200枚/パック×35/パック入)	6,800	6,930			333								
9-498-01	フラスコダイバーリング L 青	2,960	3,100	114	114		59							
9-498-02	フラスコダイバーリング M 黄	2,590	2,700	114	114		59							
9-498-03	フラスコダイバーリング S 赤	2,000	2,100	114	114		59							
95-0257-98	アルファロープ式水位計 TYPE2-100A	108,000	111,000	691	691									
95-0257-99	アルファロープ式水位計 TYPE2-100B	108,000	111,000	691	691									
95-0550-72	腰ら(2重)コルセット モカ M-L 025692302	3,280	3,680								495			
95-0550-73	腰ら(2重)コルセット モカ LL-3L 025692304	3,280	3,680								495			
95-0562-68	クリーンハンディガード(外エンボス加工) L 100枚入	400	440							106				
95-0562-69	クリーンハンディガード(外エンボス加工) M 100枚入	400	440							106				
95-0562-70	クリーンハンディガード(外エンボス加工) S 100枚入	400	440							106				
95-1712-51	グラフン銅箔熱伝導シート 140×140mm WW-P10090-140	4,200	4,300	1944	1944									
95-1712-52	グラフン銅箔熱伝導シート 140×65mm WW-P10090-65	2,100	2,200	1944	1944									
95-2514-69	布テープ E 50mm×25m 02004200	190	210			-								
95-3699-16	長期保存/パン(新・食・缶ペーカリー)5年 3種アソートG 1箱(24缶入) 321744	15,000	16,900			562								
95-5564-04	エアシヤウ(自動巻タイプ) 出入口片引き自動巻 Aタイプ HAS-T201PSL2-AS	2,008,000	2,155,000								355			
95-5564-05	エアシヤウ(自動巻タイプ) 出入口片引き自動巻 Bタイプ HAS-T201PSL2-AS	2,008,000	2,155,000								355			
95-5604-35	エアシヤウ(自動巻タイプ) 出入口両引き自動巻 HAS-T201P2-AW	2,641,000	2,878,000								355			
95-9397-09	長期保存/パン(新・食・缶ペーカリー)オレンジ 1箱(24缶入) 321292	13,200	14,400			562								
95-9408-69	マイサインO2 602-14-001	159,000	152,000			-								
95-9408-70	マイサインO2用酸素センサ OOM111	31,900	30,700			-								
95-9408-71	マイサインO2用マウント 602-14-002	45,700	43,700			-								
96-0012-86	接骨院の先生が監修した指のサポーター 043252000ページュ	980	1,280			1073								
96-0012-87	接骨院の先生が監修した指のサポーター 043252700ブラック	980	1,280			1073								
96-0012-88	接骨院の先生が監修した足首テーピングサポーター 042661700	1,280	1,580			1071								
96-0013-36	マンモグラフィ検査衣 M882156-060	4,900	5,400			1005								
96-0015-82	非常用圧縮 難燃毛布 EB-307BOX ページュ10枚入	60,000	70,000			552								
96-0015-83	非常用圧縮毛布 EB-201 オレンジ1枚入	5,000	6,000			552								
96-0023-32	スポアアクリレンRTU 850mL 114552 1本	17,400	19,800	2508	2508						171			
96-0023-33	スポアアクリレンRTU入 トリガー付き 850mL 114553 1本	18,800	21,700	2508	2508						171			
96-0033-42	ディスポ実検着セットL	890	850	2302	2302									
96-0033-43	ディスポ実検着セットLL	870	830	2302	2302									
9-6547-01	ワーキングデスク WD-100S	82,100	96,700	1032	1032									
9-663-02	チューブジョイント I型 12個入 M	2,300	2,400	1897	1897									
9-663-03	チューブジョイント I型 12個入 L	2,250	2,300</											

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ監2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
6-780-02	サンブルチューブ立て(ステンレス製) 5本×10リットル収容 SS10-50M	5,500	5,900	1139	1139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8023-68	医療廃棄物容器ホルダー(本体・アームセット) SK-F SK-F OP-5	53,500	48,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8023-69	医療廃棄物容器ホルダー(本体のみ) SK-F YD-146L-ID	46,500	41,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8023-70	医療廃棄物容器ホルダー(フタのみ) SK-F YD-146L-OP1	7,780	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8023-71	医療廃棄物容器ホルダー(フタのみ) SK-F YD-146L-OP2	7,780	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8023-72	医療廃棄物容器ホルダー(フタのみ) SK-F YD-146L-OP3	7,780	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8023-73	医療廃棄物容器ホルダー(フタ3のみ) SK-F YD-146L-OP4	7,780	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8032-06	ころやわマット S CM-12-120×90	39,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8032-07	ころやわマット M CM-12-150×90	49,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8032-08	ころやわマット L CM-12-180×120	59,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-67	ジェルトロントップマットレス 700×605×25mm P-1	25,455	25,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-68	ジェルトロンピロー マイズα	21,818	21,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-69	ジェルトロンピロー スーパーⅡ α	20,909	20,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-70	ジェルトロンピロー スーパーLOW α	20,909	20,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-80	ジェルトロンマットレス スーパーエクスード [ケア・介護] 83タイプ ニットカバー仕様 KLD-83H150	190,909	191,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-81	ジェルトロンマットレス スーパーエクスード [ケア・介護] 83タイプ 防水・防炎・抗菌カバー仕様 KLW-83H150	213,636	213,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-82	ジェルトロンマットレス スーパーエクスード [ケア・介護] 91タイプ ニットカバー仕様 KLD-91H150	190,909	191,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-83	ジェルトロンマットレス スーパーエクスード [ケア・介護] 91タイプ 防水・防炎・抗菌カバー仕様 KLW-91H150	213,636	213,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-84	ジェルトロンマットレス エクシアード [ケア・介護] 83タイプ ニットカバー仕様 KED-83H150	136,364	136,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-85	ジェルトロン マットレス エクシアード [ケア・介護] 83タイプ 防水・防炎・抗菌カバー仕様 KEW-83H150	159,091	159,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-86	ジェルトロン マットレス エクシアード [ケア・介護] 91タイプ ニットカバー仕様 KED-91H150	136,364	136,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8192-87	ジェルトロン マットレス エクシアード [ケア・介護] 91タイプ 防水・防炎・抗菌カバー仕様 KEW-91H150	159,091	159,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8732-08	転落防止帯 セグフィックス 肩部調整帯タンボタンセット 63576300T	13,335	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-8732-09	転落防止帯 セグフィックス 肩部調整帯/タンボタンセット 63576300	10,736	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-9250-10	スポアクレンズCane 946mL×4本入 114605	100,000	116,000	2508	2508	-	-	-	171	-	-	-	-	-
67-9335-07	ウルトラマルチ ナノバブル(シャワー用)	4,800	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-9335-08	ウルトラマルチ ナノバブル(洗濯機用)	7,200	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-7934-01	指サック L 1000枚入 ロールタイプ	2,850	3,010	2284	2284	481	-	-	-	-	-	-	-	-
6-7934-02	指サック M 1000枚入 ロールタイプ	2,850	3,010	2284	2284	481	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-10	フォスフレイクス スペリアルピロー デンマーク 60×63cm FF-6063	8,000	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-11	フォスフレイクス サイドウェイズ 56×66×27cm FF-5666SIDE	8,000	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-13	フォスフレイクス ロイヤールピロー 50×70cm FF-5070-RL	8,000	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-14	フォスフレイクス クラシックピロー ミントコレクション 50×70cm FF-5070-MI	8,000	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-15	フォスフレイクス クラシック ハーフボディピロー 80×80cm FF-8080-GP	12,200	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-16	フォスフレイクス ロイヤール ハーフボディピロー 80×80cm FF-8080-RL	12,200	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-17	フォスフレイクス クラシック ハーフボディピロー ミントコレクション 80×80cm FF-8080-MI	12,200	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-20	フォスフレイクス ラグジュアリーアイピロー ミントコレクション 80×100cm FF-60100-MI	12,700	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-21	フォスフレイクス ラグジュアリーアイピロー ザーゴールド 80×100cm FF-60100-GO	12,700	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-22	フォスフレイクス スーパーキルト シングル 150×210cm FF-150S-18	9,500	9,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0318-23	フォスフレイクス スーパーキルト セミダブル 170×210cm FF-170SD-18	10,700	10,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0587-80	CoDrone EDU(ドローン)CDE001	51,800	68,300	2068	2068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-0955-50	ステール製スタンダードタイプ DM-81	76,420	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-2016-65	セイフキープEX ワイドサイズ つめかえ用 業務用 1パック(300枚入)	2,320	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-2016-67	【つめかえ容器】セイフキープEX ワイドサイズ専用	1,240	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-8357-45	無塵衣ロッカー APU-61	366,000	401,000	2418	2418	-	-	358	-	-	-	-	-	-
6-8357-46	無塵衣ロッカー APU-150N-02	622,000	659,000	2418	2418	-	-	358	-	-	-	-	-	-
68-5101-33	ラバーボール(L(ピンク)) S020161	740	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-5101-34	ラバーボール(L(ブラウン)) S020162	740	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-5237-70	ハンズフリー拡声器 ATP-SP404	27,800	29,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-5336-97	スーパーモジュート2Way	1,760	1,800	2193	2193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-5565-03	ハンズフリー拡声器 ATP-SP303	19,600	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-8593-01	加熱積算ラベル(R)(不可逆・乾熱・湿熱) 1箱(200枚入) KS-80-20	6,600	7,300	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-8594-01	レトリト投筒ラベル(R)(不可逆) 1箱(1000枚入) R-90-5	13,200	14,500	2156	2156	-	65	-	-	-	-	-	-	-
6-8594-02	レトリト投筒ラベル(R)(不可逆) 1箱(1000枚入) R-95-5	13,200	14,500	2156	2156	-	65	-	-	-	-	-	-	-
6-8594-03	レトリト投筒ラベル(R)(不可逆) 1箱(1000枚入) R-121-20	13,200	14,500	2156	2156	-	65	-	-	-	-	-	-	-
6-8630-01	遠注管 スーパーシールキャップ 15mL 1ケース(2ラック(25本/ラック)/箱×10箱入) 3141-335	39,700	43,400	1777	1777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-8630-02	遠注管 スーパーシールキャップ 50mL 1ケース(25本/ラック×20ラック入) 3181-335	48,900	53,400	1777	1777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-6600-45	使い捨て防水シート20枚入り FYL-20	1,240	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-8672-12	ビペットチップ(滅菌済) 1250 μL 96本×6箱 1045-965	10,400	11,400	1178	1178	-	42	-	-	-	-	-	-	-
6-8762-14	ナスコ・ワークパッド(書き込み面なし) 204×1mm 250枚入 B01323	60,000	54,000	2046	2046	-	35	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-46	ワイヤーブラシ 300mm 1袋(6本入) 35-03015	15,000	17,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-47	ワイヤーブラシ 450mm 1袋(6本入) 35-04515	16,200	18,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-48	フレキシブルブラシ(465/φ2×15mm)白 1袋(20本入) 41-46502-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-49	フレキシブルブラシ(475/φ3×25mm)黄 1袋(20本入) 41-47503-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-50	フレキシブルブラシ(475/φ4×25mm)紫 1袋(20本入) 41-47504-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-51	フレキシブルブラシ(475/φ5×25mm)灰 1袋(20本入) 41-47505-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-52	フレキシブルブラシ(765/φ2×15mm)白 1袋(20本入) 41-76502-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-53	フレキシブルブラシ(775/φ3×25mm)黄 1袋(20本入) 41-77503-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-54	フレキシブルブラシ(775/φ4×25mm)紫 1袋(20本入) 41-77504-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-55	フレキシブルブラシ(775/φ5×25mm)灰 1袋(20本入) 41-77505-S-20	22,000	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-56	内視鏡用円筒状ブラシ 黄(2300/φ2×15mm) 1袋(50本入) 35-23020-50	60,000	69,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-57	内視鏡用円筒状ブラシ 黄(2300/φ2.5×15mm) 1袋(50本入) 35-23025-50	60,000	69,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-58	内視鏡用バルブ(操作部洗浄ブラシ 白) 1袋(50本入) 27-05197-50	12,000	13,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-59	内視鏡用バルブ(操作部洗浄ブラシ 黄) 1袋(50本入) 27-57787-50	14,000	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-60	内視鏡用バルブ(操作部洗浄ブラシ 赤) 1袋(50本入) 36-10010-50	10,000	11,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-61	多目的ハンドルブラシ(HONKIDEブラシ) ナylon製 1袋(50本入) 28-72550-50	17,000	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-62	多目的ハンドルブラシ(HONKIDEブラシ) ステンレス製 1袋(50本入) 29-72550-50	17,000	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68-9653-63	多目的ハンドルブラシ(HONKIDEブラシ) 両端 1袋(50本入) 28-69394-50	17,000	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-3852-46	ワンハンド鏡理板 K20230	4,800	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-4754-90	番号発音機用感熱ロール紙 1箱(20巻入)	14,200	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-5539-10	尿器掛カバー タテ型 ライトブルー	1,200	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-5539-11	尿器掛カバー タテ型 アイボリー	1,200	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-8784-46	Jackery ポータブル電源 900 JE-900A	136,000	131,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-8784-47	Jackery ポータブル電源 1800 JE-1800A	229,000	222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69-8784-48	Jackery SolarSaga 100 JS-100F	36,200	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1126-01	手術顕微鏡用滅菌ドレープ 1箱(10枚入) 10-3135APEU	43,300	39,800	-	-	1597	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1182-03	Cアーム用滅菌ドレープ 1箱(20枚入) 10-2180EU	57,600	52,000	-	-	1597	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1225-01	JUSTイルリガートルスタンド(ダンバー・ハンドル付き) ブルー フック2本 JV-P-2	16,200	16,500	-	-	1281	-	-	-	-	-	-	454	-
7-1225-02	JUSTイルリガートルスタンド(ダンバー・ハンドル付き) ブルー フック4本 JV-P-4	17,400	17,500	-	-	1281	-	-	-	-	-	-	454	-
7-1225-03	JUSTイルリガートルスタンド(ダンバー・ハンドル付き) ピンク フック2本 JV-P-2	16,300	16,500	-	-	1281	-	-	-	-	-	-	454	-
7-1225-04	JUSTイルリガートルスタンド(ダンバー・ハンドル付き) ピンク フック4本 JV-P-4	17,400	17,500	-	-	1281	-	-	-	-	-	-	454	-
7-1312-01	シングルユースターニケット(CBO-VECOS(R)) 30×500 1箱(125本入) 成人用(標準)	18,800	15,980	-	-	1273	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1421-01	ケールオーガナイザー(チャック式) 0.5m MCO50	980	760	-	-	690	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1421-02	ケールオーガナイザー(チャック式) 1m MCO100	1,200	980	-	-	690	-	-	-	-	-	-	-	-
7-1558-11	箸ぞうくん(自助食器) 緑 右手用 S2-6	3,500	3,700	-	-	-	-	-						

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
J-3262-03	N95マスク 1500シリーズ M 20枚入 1517N95	5,880	6,160			431								
J-3272-01	シャワー用ストレッチャー 発泡マットタイプ	186,000	210,000			1952					133			
J-3272-02	シャワー用ストレッチャー 厚手メッシュマットタイプ	188,000	210,000			1952					133			
J-3413-01	ノロヒッター(弱酸性イオン水) ミニスプレー 50mL	540	480			365					394			264
J-3447-11	リネンカード(台車型)交換用袋 スカイブルー	17,000	18,500			155								
J-3447-12	リネンカード(台車型)交換用袋 イエロー	17,000	18,500			155								
J-3447-13	リネンカード(台車型)交換用袋 ブラッドオレンジ	17,000	18,500			155								
J-3562-01	とっても静かな処置車(トレイBOX) A4用 TSS-A2	135,000	143,000			125								
J-3562-02	とっても静かな処置車(トレイBOX) A4用+A3用 TSS-B2	139,000	148,000			125								
J-3562-03	とっても静かな処置車(トレイBOX) A4用 TSS-C2	137,000	144,000			125								
J-3562-04	とっても静かな処置車(トレイBOX) A3用 TSS-D2	149,000	157,000			125								
J-3615-01	ディスプレイスベーパー 280×400mm 500枚入 DFP-40	5,800	4,800			599								
J-3617-21	ベッドサイドテーブル MBT-3261	33,000	27,000			1693								
J-3617-22	ベッドサイドテーブル MBT-3261-B	30,700	27,000			1693								
J-3619-01	ロングシューズカバー 50枚入 LSK-50	2,850	2,700	2321	2321	448								
J-3718-01	看護セット 赤 GA-432-11	4,000	4,800								296			
J-3718-02	看護セット 青 GA-432-12	4,000	4,800								296			
J-3735-02	水でかんたんお習字セット 半紙(黒・緑・赤)	600	800								296			
J-3883-01	箸/動キ H-2	3,500	3,700			-		348			31			
J-4011-11	小型多目的HEPAフィルターユニット SS-MAC-15	60,000	70,000	2405	2405									
J-4078-01	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)イチゴ 1箱(24缶入)	13,200	14,400			562								
J-4078-02	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)ミルク 1箱(24缶入)	13,200	14,400			562								
J-4078-03	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)チョコレート 1箱(24缶入)	13,200	14,400			562								
J-4078-04	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)キャラメル 1箱(24缶入)	13,200	14,400			562								
J-4078-05	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)エッグフリー 1箱(24缶入)	13,200	14,400			562								
J-4078-07	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)風船 1箱(24缶入)	13,200	14,400			562								
J-4078-09	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)3年4種アソート 1箱(24缶入)	14,400	16,200			562								
J-4421-11	ガーゼ吸巻き 紳士 M	3,000	2,800			1975					156			
J-4421-12	ガーゼ吸巻き 紳士 L	3,000	2,800			1975					156			
J-4421-13	ガーゼ吸巻き 紳士 LO	3,000	2,800			1975					156			
J-4421-14	ガーゼ吸巻き 婦人 M	3,000	2,800			1975					156			
J-4421-15	ガーゼ吸巻き 婦人 L	3,000	2,800			1975					156			
J-4421-16	ガーゼ吸巻き 婦人 LO	3,000	2,800			1975					156			
J-4480-03	すいすい快速ガードル台 IG-SF-DC (ゴミ除けキャスター仕様) 5輪キャスター	26,000	24,000			1281								
J-4498-11	らくらくあるくん(R) 低床型(ボンベ置付) 低床型専用IV Rkuin-LIV	10,300	11,000			1829								
J-4512-01	とっても静かな救急カート TSE-R	182,000	200,000			936								
J-4512-11	とっても静かな救急カート用 追加機仕切板	400	420			936								
J-4561-03	アルティア下段引出ユニット トータルロック 650×475×900mm NMR-650LS-T	152,000	163,000			-								
J-4561-04	アルティア下段引出ユニット トータルロック 900×700×900mm NMR-900LS-T	263,000	249,000			-								
J-4562-03	アルティア下段引出ユニット トータルロック 650×475×900mm NMR-650LD-T	149,000	171,000			-								
J-4562-04	アルティア下段引出ユニット トータルロック 900×700×900mm NMR-900LD-T	253,000	261,000			-								
J-4563-01	アルティア下段引出仕切板 W650小用仕切板(横) 573.8×60.4mm	1,230	1,300			-								
J-4563-02	アルティア下段引出仕切板 W650小用仕切板(縦) 396×60.4mm	980	1,100			-								
J-4563-03	アルティア下段引出仕切板 W650中用仕切板(横) 573.8×114.4mm	1,620	1,700			-								
J-4563-04	アルティア下段引出仕切板 W650中用仕切板(縦) 396×114.4mm	1,210	1,300			-								
J-4563-05	アルティア下段引出仕切板 W650大用仕切板(横) 573.8×164.4mm	1,980	2,100			-								
J-4563-06	アルティア下段引出仕切板 W650大用仕切板(縦) 396×164.4mm	1,470	1,600			-								
J-4564-01	アルティア下段引出仕切板 W900小用仕切板(横) 373.8×60.4mm	980	1,100			-								
J-4564-02	アルティア下段引出仕切板 W900小用仕切板(縦) 594×60.4mm	1,270	1,400			-								
J-4564-03	アルティア下段引出仕切板 W900中用仕切板(横) 373.8×114.4mm	1,210	1,300			-								
J-4564-04	アルティア下段引出仕切板 W900中用仕切板(縦) 594×114.4mm	1,680	1,800			-								
J-4564-05	アルティア下段引出仕切板 W900大用仕切板(横) 373.8×164.4mm	1,470	1,600			-								
J-4564-06	アルティア下段引出仕切板 W900大用仕切板(縦) 594×164.4mm	2,060	2,200			-								
J-4568-01	アルティア用ステンレス棚板 (簡易ロックタイプ) 400×600×8mm NST4	9,200	9,900			20								
J-4568-02	アルティア用ステンレス棚板 (簡易ロックタイプ) 600×400×8mm NST6	9,440	10,200			20								
J-4568-03	アルティア用ステンレス棚板 (簡易ロックタイプ) 300×400×8mm NST3	6,100	6,600			20								
J-4583-02	アルティア中段小物トレイユニット(収納扉) NM-900-8D	209,000	192,000			-								
J-4646-01	ファイルワゴン 2段 YS-K26	17,600	21,500			76								
J-4646-02	ファイルワゴン 3段 YS-K27	20,900	25,500			76								
J-4751-01	アルミ製オムツ交換車 本体	110,000	116,000			1919								
J-4751-11	アルミ製オムツ交換車 サイドポケット	7,700	8,200			1919								
J-4801-01	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 12Frサイズ 1箱(10セット入) 9960012LR	33,600	34,680			1898								
J-4801-02	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 14Frサイズ 1箱(10セット入) 9960014LR	33,600	34,680			1898								
J-4801-03	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 16Frサイズ 1箱(10セット入) 9960016LR	33,600	34,680			1898								
J-4801-04	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 18Frサイズ 1箱(10セット入) 9960018LR	33,600	34,680			1898								
J-4801-05	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 20Frサイズ 1箱(10セット入) 9960020LR	33,600	34,680			1898								
J-4801-06	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 22Frサイズ 1箱(10セット入) 9960022LR	33,600	34,680			1898								
J-4801-07	バードICフォースーリットレイB (トレイ型閉鎖式導尿システム) 24Frサイズ 1箱(10セット入) 9960024LR	33,600	34,680			1898								
J-4927-01	エアーマイト ブルー SV-2454	5,000	6,580								358			
J-5230-11	多機能型車いす 自走式 BAL-R3	110,000	80,000			-								
J-5330-01	ダストカート(ゴミ箱) DC 本体	41,000	44,300	2180	2180									
J-5367-01	ナーセントバット(防水カバータイプ) 3点セット	28,600	30,500			-					190			
J-5367-02	ナーセントバット(防水カバータイプ) 2点セット 1セット(2個入)	14,520	15,500			-					190			
J-5367-03	ナーセントバット(防水カバータイプ) L50	9,350	9,800			-					190			
J-5367-04	ナーセントバット(防水カバータイプ) ミニ2個セット	11,000	11,500			-					190			
J-5367-05	ナーセントバット(防水カバータイプ) ミニ4個セット	21,120	22,000			-					190			
J-5370-11	麻雀マット ジャンクマット プラムギア	12,100	13,100								292			
J-5371-11	麻雀牌 AMOS masters	10,500	11,400								292			
J-5709-01	ナイロンタオル 100cm BHN01	350	440								148			
J-5709-02	ナイロンタオル 100cm BHN02	350	440								148			
J-5740-01	かかとビューティ BU301	800	920								503			
J-5740-02	かかとビューティ BU311	800	920								503			
J-5789-11	ジャンボハンガー46P LK167	1,800	2,000			-								
J-5789-13	からまん角ハンガー36P LK162	1,400	1,600			-								
J-5813-11	ミニ角ハンガー16P LK402	800	850			-								
J-5837-31	液体ブルーレットおくだけ つけ替用 ミントの香り	300	320			-								
J-5837-32	液体ブルーレットおくだけ つけ替用 セっけんの香り	300	320			-								
J-5873-01	伸縮ランドリーラック LK485	2,200	2,400								71			
J-5960-11	つまみ付き文鏡 12角 AQ-13	950	1,100			-								
J-6045-01	エフ水彩(ポリチューブ) 12mL×12色 WFC1-12	1,260	1,420								332			
J-619-01	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 35×500mm LF-3050	650	700			1118					320			
J-619-02	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 45×450mm LF-4545	700	750			1118					320			
J-619-03	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 45×600mm LF-4560	800	850			1118					320			
J-619-04	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 45×900mm LF-4590	1,050	1,100			1118					320			
J-619-05	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 45×1200mm LF-45120	1,200	1,300			1118					320			
J-619-06	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 45×1500mm LF-45150	1,500	1,600			1118					320			
J-619-07	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 100×600mm LF-1060	1,400	1,500			1118					320			
J-619-08	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 100×900mm LF-1090	1,700	1,800			1118					320			
J-619-09	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 100×1200mm LF-10120	1,800	2,000			1118					320			
J-619-10	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 100×1500mm LF-10150	2,700	2,800			1118					320			
J-619-11	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 100×2000mm LF-10200	3,450	3,600			1118					320			
J-619-12	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 200×1200mm LF-20120	4,550	4,800			1118					320			
J-619-13	マジックベルト(ラテックスフリー・ウォッシュャブル) 200×2000mm LF-20200	6,950	7,400			1118					320			
J-6245-01	バイタルナビ 水経フリー血圧計 NV-3320	11,500	9,500			682					429			
J-6264-01	プロシェアエブロン(袖 縦指フック) 白 30枚入	3,460	2,980			415					385			263
J-6264-02	プロシェアエブロン(袖 縦指フック) 青 30枚入	3,460	2,980			415					385			263
J-6275-01	採尿容器 ユーリバン 黒 1050	520	470			827								
J-6275-51	採尿容器 ユーリバン 黒 100個入 1050	47,000	42,											

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 ナビス 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
J-6860-06	日本薬局方カプセル 3号 1箱 (100個入)	620	650			253								
J-6860-07	日本薬局方カプセル 4号 1箱 (100個入)	620	650			253								
J-6860-08	日本薬局方カプセル 5号 1箱 (100個入)	620	650			253								
J-6861-01	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 0号 100個入	1,180	1,240			254								
J-6861-02	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 1号 100個入	1,150	1,210			254								
J-6861-03	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 2号 100個入	1,100	1,160			254								
J-6861-04	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 3号 100個入	1,090	1,150			254								
J-6861-51	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 0号 1000個入	10,800	11,340			254								
J-6861-52	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 1号 1000個入	10,550	11,100			254								
J-6861-53	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 2号 1000個入	10,100	10,600			254								
J-6861-54	DRカプセル (耐熱性食品カプセル) 3号 1000個入	9,950	10,450			254								
J-7040-11	レントゲンガウン (男女兼用) M862152-007	6,700	7,200			1218								
J-7041-11	レントゲン患者衣 (男女兼用) 上着 フリー M862154-006	5,500	5,900			1218								
J-7041-12	レントゲン患者衣 (男女兼用) ハンツ フリー M862157-006	4,600	5,200			1218								
J-7051-01	プロシエアストレッチャーカバー 100枚入	44,600	39,800			151								
J-7059-11	術前・術後衣 (男女兼用) サックス フリー M862153-007	10,600	13,200			427								
J-7059-11	マジックテープ患者衣 (男女兼用) ブルー フリー M862155-006	9,800	12,300			427								
J-7059-12	マジックテープ患者衣 (男女兼用) ブルー 3L M862155-006-3L	9,800	12,300			427								
J-7376-02	ホット&アイズバッグ (ワイドキャップ) 中	1,910	1,800			1729					197			
J-7394-12	針掛てボックス ハリクワイ L専用ワイヤーフックホルダー 004-49144	1,500	1,600			488								
J-7394-13	針掛てボックス ハリクワイ 3L専用ワイヤーフックホルダー 004-49147	2,800	2,900			488								
J-7394-25	針掛てボックス ハリクワイ 2L専用ワイヤーフックホルダー 004-42294	2,200	2,250			-								
J-7435-05	減菌トレー 本体 Estego 2806	27,000	25,000			1498								
J-7435-07	減菌トレー 本体 Estego 2810	14,400	13,500			1498								
J-7435-12	減菌トレー 本体 Estego 2820	65,000	59,000			1498								
J-7435-14	減菌トレー 本体 Estego 2822	132,000	120,000			1498								
J-7435-16	減菌トレー 本体 Estego 4805	37,000	35,000			1498								
J-7435-17	減菌トレー 本体 Estego 4810	40,000	38,000			1498								
J-7455-11	感熱プリンター専用感熱紙 (黒赤) DK-2251	2,500	2,750			179								
J-7482-11	ディスプレイ用 DC挿入 10枚入	1,800	1,500			1942								
J-7576-01	非接触式体温計 NC200	7,000	4,500	2378	2378	705					439			
J-7578-01	内視鏡カメラ用ドレープ 20個入 10-1140EU	34,500	31,100			1597								
J-7578-02	内視鏡カメラ用ドレープ 80個入 10-1123EU	42,800	39,000			1597								
J-7620-01	ジュルスベーター (湾曲指) 足指間 2個入 #P26-S	1,440	1,290			1096								
J-7620-02	ジュルスベーター (湾曲指) 足指間 2個入 #P26-M	1,350	1,200			1096								
J-7620-03	ジュルスベーター (湾曲指) 足指間 2個入 #P26-L	1,440	1,290			1096								
J-7662-03	ディスプレイ保護 (樹脂タイプ) 100枚入 H-WB1000	11,200	9,800			1547								
J-7663-01	ディスプレイ (樹脂タイプ) 100枚入 H-TS	11,000	9,600			1550								
J-7699-01	プロシエアディスプレイキャップ (吸汗パッド付) 50枚入 CN213	4,450	3,900			444								
J-7766-02	ペーパータオルホルダー (中利用) テープ貼りタイプ NH-T2	1,650	1,400	2033	2033	338					85			
J-7766-04	ペーパータオルホルダー (中利用) マグネットタイプ NH-M2	2,100	1,800	2033	2033	338					85			
J-7771-11	ワイヤーバスケット HH-D1	3,900	3,500			-								
J-7833-01	JUSTILIRIガードスタンド (フリーストップ・ハンドル付き) JIV-2FS	25,000	19,800			1281					455			
J-7833-02	JUSTILIRIガードスタンド (フリーストップ・ハンドル付き) JIV-4FS	26,000	20,800			1281					455			
J-7977-01	麻酔カート (透明天板タイプ) AC-2	154,000	169,000			1571								
J-7978-01	麻酔カート (補助天板付き) AC-1	150,000	158,000			1571								
J-7992-01	ハートフルトレーウゴン HW-HL	78,000	66,000			73								
J-7992-02	ハートフルトレーウゴン HW-SL	101,000	76,000			73								
J-7992-03	ハートフルトレーウゴン HW-HH	86,000	73,000			73								
J-7992-04	ハートフルトレーウゴン HW-SH	101,000	83,000			73								
J-7997-01	ヘルバートバッグ2way グレー	11,800	10,500			929					510			
J-7997-02	ヘルバートバッグ2way ネイビー	11,800	10,500			929					510			
J-813-01	X線防護衣ラック (12着用) 1100×677×1380mm SH-12	181,000	192,000			1211								
J-822-01	スキニングカート メディロックスシステム MM-18	275,000	245,000			290								
J-8359-11	リネンカート (ワタ付) 交換用袋 (小)	14,000	16,000			155					90			
J-8359-12	リネンカート (ワタ付) 交換用袋 (大)	15,000	17,000			155					90			
J-8377-01	フラットスケール (検定付) MS6110	54,000	49,000			764					451			
J-8378-01	チェアスケール (検定付) MS5460	207,000	190,000			761					449			
J-8388-01	マニュアルストレッチャー用 マットレス (20mm)	18,000	19,000			150					215			
J-8388-02	標準マニュアルストレッチャー用 マットレス (交換用 50mm)	21,000	22,000			150					215			
J-8388-03	マニュアルストレッチャー用 マットレス (20mm) ピンク	18,000	19,000			150					215			
J-8388-04	標準マニュアルストレッチャー用 マットレス (交換用 50mm) ピンク	21,000	22,000			150					215			
J-8410-01	プロシエア・アイシールドディスプレイベンダー シールド 25個入 NV309	3,200	2,800	2232	2232	453								
J-8451-51	吸引 (歯ブラシ 1本・袋×50袋入) VT67C	4,500	3,800			1768								
J-8667-01	西人首 205-034	1,400	1,800			-					290			
J-8668-01	手芸用紙ねんど (サンコアラ) 283-008	500	600			-					296			
J-8754-02	WashLab 食器用洗剤 オレンジの香り	120	130			-					78			
J-9196-01	足踏み消毒ボトルスタンド YS-01	28,500	25,000			304								
J-9226-01	手指消毒ボトルスタンド (手押し・足踏み兼用) DS-01	28,000	25,000			304								
J-9227-01	医療用除任 TENT エアチント本体	4,300,000	5,600,000			400								190
J-9227-11	医療用除任 TENT 用 送風機	70,000	77,000			400								190
J-9227-12	医療用除任 TENT 用 ウェット袋 (容量 10L)	19,000	21,000			400								190
J-9227-13	医療用除任 TENT 用 グラウンドシート	118,000	130,000			400								190
J-9227-14	医療用除任 TENT 交換用 HEPA フィルター	154,000	170,000			400								190
J-9389-01	ベッドサイドテーブル (ワイド一体型 テーブルタイプ) 900×43mm BT38-3	49,800	45,000			1695								
J-9416-01	木製ブラブラートボックス 100box PR100	2,020	2,220			874								
J-9419-01	デジタルダーマトスコプ DE370	99,000	116,000			1180								
J-9419-12	デジタルダーマトスコプ 交換用 USB ケーブル ES156	2,200	3,000			1180								
J-960-01	円座スツール キュウスター付	9,410	9,400			635								
J-9666-01	患者用いす ビヨラ スペーサー 脚 ブラウン KK-2M	54,000	58,600			639								
J-9666-02	患者用いす ビヨラ スペーサー 脚 ローズ KK-2R	54,000	58,600			639								
J-9666-03	患者用いす ビヨラ スペーサー 脚 ネイビー KK-2N	54,000	58,600			639								
J-9666-04	患者用いす ビヨラ スペーサー 脚 グリーン KK-2G	54,000	58,600			639								
J-9666-05	患者用いす ビヨラ スペーサー 脚 ブラック KK-2B	54,000	58,600			639								
J-9668-02	折りたたみ診察台 500×1800×500mm ライトブルー TPE-L50PB	59,000	56,000			584								
J-9668-03	折りたたみ診察台 500×1800×500mm ライムグリーン TPE-L50LG	59,000	56,000			584								
J-9668-04	折りたたみ診察台 500×1800×500mm ライトグリーン TPE-L50PG	59,000	56,000			584								
J-9668-05	折りたたみ診察台 500×1800×500mm ピンク TPE-L50PK	59,000	56,000			584								
J-9668-06	折りたたみ診察台 500×1800×500mm クリーム TPE-L50CR	59,000	56,000			584								
J-9668-07	折りたたみ診察台 500×1800×500mm アイボリー TPE-L50IV	59,000	56,000			584								
J-9669-01	折りたたみ診察台 500×1800×550mm スカイブルー TPE-M50SB	59,000	56,000			584								
J-9669-02	折りたたみ診察台 500×1800×550mm ライトブルー TPE-M50PB	59,000	56,000			584								
J-9669-03	折りたたみ診察台 500×1800×550mm ライムグリーン TPE-M50LG	59,000	56,000			584								
J-9669-04	折りたたみ診察台 500×1800×550mm ライトグリーン TPE-M50PG	59,000	56,000			584								
J-9669-05	折りたたみ診察台 500×1800×550mm ピンク TPE-M50PK	59,000	56,000			584								
J-9669-06	折りたたみ診察台 500×1800×550mm クリーム TPE-M50CR	59,000	56,000			584								
J-9669-07	折りたたみ診察台 500×1800×550mm アイボリー TPE-M50IV	59,000	56,000			584								
J-9670-01	折りたたみ診察台 500×1800×600mm スカイブルー TPE-H50SB	59,000	56,000			584								
J-9670-02	折りたたみ診察台 500×1800×600mm ライトブルー TPE-H50PB	59,000	56,000			584								
J-9670-03	折りたたみ診察台 500×1800×600mm ライムグリーン TPE-H50LG	59,000	56,000			584								
J-9670-04	折りたたみ診察台 500×1800×600mm ライトグリーン TPE-H50PG	59,000	56,000			584								
J-9670-05	折りたたみ診察台 500×1800×600mm ピンク TPE-H50PK	59,000	56,000			584								
J-9670-06	折りたたみ診察台 500×1800×600mm クリーム TPE-H50CR	59,000	56,000			584								
J-9670-07	折りたたみ診察台 500×1800×600mm アイボリー TPE-H50IV	59,000	56,000			584								
J-9679-01	イージーアップテント (防災パッケージ) 300×600×314~346cm DXA60-17BP	405,900	448,800			548								189
J-9679-02	イージーアップテント (防災パッケージ) 300×450×314~346cm DXA45-17BP	317,900	356,400			548								
J-9679-03	イージーアップテント (防災パッケージ) 300×300×314~346cm DXA30-17BP	271,100	302,800			548								
J-9782-01	アルティア救急カート 500×860mm 養生板付 NK-86	200,000	216,000											

2025年10月1日より実施

	品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	監修2024 頁	アジアビュ 2025 頁	アールズ 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策カ タログ 頁
7-9806-01	診察台レザークカバー	700×1900mm スカイブルー SB-7019	8,300	7,800			569								
7-9806-02	診察台レザークカバー	700×1900mm ライトブルー PB-7019	8,300	7,800			569								
7-9806-03	診察台レザークカバー	700×1900mm ライムグリーン LG-7019	8,300	7,800			569								
7-9806-04	診察台レザークカバー	700×1900mm ライトグリーン PG-7019	8,300	7,800			569								
7-9806-05	診察台レザークカバー	700×1900mm ピンク PK-7019	8,300	7,800			569								
7-9806-06	診察台レザークカバー	700×1900mm クリーム CR-7019	8,300	7,800			569								
7-9806-07	診察台レザークカバー	700×1900mm アイボリー IV-7019	8,300	7,800			569								
7-9807-01	診察台レザークカバー	650×1800mm スカイブルー SB-6518	8,300	7,800			569								
7-9807-02	診察台レザークカバー	650×1800mm ライトブルー PB-6518	8,300	7,800			569								
7-9807-03	診察台レザークカバー	650×1800mm ライムグリーン LG-6518	8,300	7,800			569								
7-9807-04	診察台レザークカバー	650×1800mm ライトグリーン PG-6518	8,300	7,800			569								
7-9807-05	診察台レザークカバー	650×1800mm ピンク PK-6518	8,300	7,800			569								
7-9807-06	診察台レザークカバー	650×1800mm クリーム CR-6518	8,300	7,800			569								
7-9807-07	診察台レザークカバー	650×1800mm アイボリー IV-6518	8,300	7,800			569								
7-9808-01	診察台レザークカバー	650×1900mm スカイブルー SB-6519	8,300	7,800			569								
7-9808-02	診察台レザークカバー	650×1900mm ライトブルー PB-6519	8,300	7,800			569								
7-9808-03	診察台レザークカバー	650×1900mm ライムグリーン LG-6519	8,300	7,800			569								
7-9808-04	診察台レザークカバー	650×1900mm ライトグリーン PG-6519	8,300	7,800			569								
7-9808-05	診察台レザークカバー	650×1900mm ピンク PK-6519	8,300	7,800			569								
7-9808-06	診察台レザークカバー	650×1900mm クリーム CR-6519	8,300	7,800			569								
7-9808-07	診察台レザークカバー	650×1900mm アイボリー IV-6519	8,300	7,800			569								
7-9809-01	診察台レザークカバー	600×1800mm スカイブルー SB-6018	8,300	7,800			569								
7-9809-02	診察台レザークカバー	600×1800mm ライトブルー PB-6018	8,300	7,800			569								
7-9809-03	診察台レザークカバー	600×1800mm ライムグリーン LG-6018	8,300	7,800			569								
7-9809-04	診察台レザークカバー	600×1800mm ライトグリーン PG-6018	8,300	7,800			569								
7-9809-05	診察台レザークカバー	600×1800mm ピンク PK-6018	8,300	7,800			569								
7-9809-06	診察台レザークカバー	600×1800mm クリーム CR-6018	8,300	7,800			569								
7-9809-07	診察台レザークカバー	600×1800mm アイボリー IV-6018	8,300	7,800			569								
7-9810-01	診察台レザークカバー	600×1900mm スカイブルー SB-6019	8,300	7,800			569								
7-9810-02	診察台レザークカバー	600×1900mm ライトブルー PB-6019	8,300	7,800			569								
7-9810-03	診察台レザークカバー	600×1900mm ライムグリーン LG-6019	8,300	7,800			569								
7-9810-04	診察台レザークカバー	600×1900mm ライトグリーン PG-6019	8,300	7,800			569								
7-9810-05	診察台レザークカバー	600×1900mm ピンク PK-6019	8,300	7,800			569								
7-9810-06	診察台レザークカバー	600×1900mm クリーム CR-6019	8,300	7,800			569								
7-9810-07	診察台レザークカバー	600×1900mm アイボリー IV-6019	8,300	7,800			569								
7-9921-01	筆記台付カルテウコン	2段タイプ 575×420×950mm	23,000	21,000			75								
7-9921-02	筆記台付カルテウコン	3段タイプ 575×420×1220mm	28,000	25,000			75								
7-9925-01	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm スカイブルー ATE-6018SB	297,000	265,000			568								
7-9925-02	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm ライトブルー ATE-6018PB	297,000	265,000			568								
7-9925-03	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm ライムグリーン ATE-6018LG	297,000	265,000			568								
7-9925-04	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm ライトグリーン ATE-6018PG	297,000	265,000			568								
7-9925-05	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm ピンク ATE-6018PK	297,000	265,000			568								
7-9925-06	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm クリーム ATE-6018CR	297,000	265,000			568								
7-9925-07	カナル電動診察台	スタンダード 600×1800mm アイボリー ATE-6018IV	297,000	265,000			568								
7-9926-01	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm スカイブルー ATE-6019SB	297,000	265,000			568								
7-9926-02	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm ライトブルー ATE-6019PB	297,000	265,000			568								
7-9926-03	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm ライムグリーン ATE-6019LG	297,000	265,000			568								
7-9926-04	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm ライトグリーン ATE-6019PG	297,000	265,000			568								
7-9926-05	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm ピンク ATE-6019PK	297,000	265,000			568								
7-9926-06	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm クリーム ATE-6019CR	297,000	265,000			568								
7-9926-07	カナル電動診察台	スタンダード 600×1900mm アイボリー ATE-6019IV	297,000	265,000			568								
7-9927-01	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm スカイブルー ATE-6518SB	297,000	265,000			568								
7-9927-02	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm ライトブルー ATE-6518PB	297,000	265,000			568								
7-9927-03	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm ライムグリーン ATE-6518LG	297,000	265,000			568								
7-9927-04	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm ライトグリーン ATE-6518PG	297,000	265,000			568								
7-9927-05	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm ピンク ATE-6518PK	297,000	265,000			568								
7-9927-06	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm クリーム ATE-6518CR	297,000	265,000			568								
7-9927-07	カナル電動診察台	スタンダード 650×1800mm アイボリー ATE-6518IV	297,000	265,000			568								
7-9928-01	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm スカイブルー ATE-6519SB	297,000	265,000			568								
7-9928-02	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm ライトブルー ATE-6519PB	297,000	265,000			568								
7-9928-03	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm ライムグリーン ATE-6519LG	297,000	265,000			568								
7-9928-04	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm ライトグリーン ATE-6519PG	297,000	265,000			568								
7-9928-05	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm ピンク ATE-6519PK	297,000	265,000			568								
7-9928-06	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm クリーム ATE-6519CR	297,000	265,000			568								
7-9928-07	カナル電動診察台	スタンダード 650×1900mm アイボリー ATE-6519IV	297,000	265,000			568								
7-9930-01	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm スカイブルー ATE-7018SB	297,000	265,000			568								
7-9930-02	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm ライトブルー ATE-7018PB	297,000	265,000			568								
7-9930-03	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm ライムグリーン ATE-7018LG	297,000	265,000			568								
7-9930-04	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm ライトグリーン ATE-7018PG	297,000	265,000			568								
7-9930-05	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm ピンク ATE-7018PK	297,000	265,000			568								
7-9930-06	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm クリーム ATE-7018CR	297,000	265,000			568								
7-9930-07	カナル電動診察台	スタンダード 700×1800mm アイボリー ATE-7018IV	297,000	265,000			568								
7-9931-01	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm スカイブルー ATE-7019SB	297,000	265,000			568								
7-9931-02	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm ライトブルー ATE-7019PB	297,000	265,000			568								
7-9931-03	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm ライムグリーン ATE-7019LG	297,000	265,000			568								
7-9931-04	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm ライトグリーン ATE-7019PG	297,000	265,000			568								
7-9931-05	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm ピンク ATE-7019PK	297,000	265,000			568								
7-9931-06	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm クリーム ATE-7019CR	297,000	265,000			568								
7-9931-07	カナル電動診察台	スタンダード 700×1900mm アイボリー ATE-7019IV	297,000	265,000			568								
7-9932-01	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm スカイブルー ATE-6018SB-M	362,000	340,000			568								
7-9932-02	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm ライトブルー ATE-6018PB-M	362,000	340,000			568								
7-9932-03	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm ライムグリーン ATE-6018LG-M	362,000	340,000			568								
7-9932-04	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm ライトグリーン ATE-6018PG-M	362,000	340,000			568								
7-9932-05	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm ピンク ATE-6018PK-M	362,000	340,000			568								
7-9932-06	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm クリーム ATE-6018CR-M	362,000	340,000			568								
7-9932-07	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1800mm アイボリー ATE-6018IV-M	362,000	340,000			568								
7-9933-01	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm スカイブルー ATE-6019SB-M	362,000	340,000			568								
7-9933-02	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm ライトブルー ATE-6019PB-M	362,000	340,000			568								
7-9933-03	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm ライムグリーン ATE-6019LG-M	362,000	340,000			568								
7-9933-04	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm ライトグリーン ATE-6019PG-M	362,000	340,000			568								
7-9933-05	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm ピンク ATE-6019PK-M	362,000	340,000			568								
7-9933-06	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm クリーム ATE-6019CR-M	362,000	340,000			568								
7-9933-07	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 600×1900mm アイボリー ATE-6019IV-M	362,000	340,000			568								
7-9934-01	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 650×1900mm スカイブルー ATE-6518SB-M	362,000	340,000			568								
7-9934-02	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 650×1800mm ライトブルー ATE-6518PB-M	362,000	340,000			568								
7-9934-03	カナル電動診察台	スタンダード メモリ付 650×1800mm ライムグリーン ATE-6518LG-M	362,000	340,000			568								

2025年10月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
J-9938-06	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1800mm クリーム ATE-6018CR-BR		365,000	309,000			569								
J-9938-07	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1800mm アイボリー ATE-6018IV-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-01	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm スカイブルー ATE-6019SB-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-02	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm ライトブルー ATE-6019PB-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-03	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm ライムグリーン ATE-6019LG-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-04	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm ライトグリーン ATE-6019PG-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-05	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm ピンク ATE-6019PK-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-06	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm クリーム ATE-6019CR-BR		365,000	309,000			569								
J-9939-07	カラフル電動診察台 背上げ付 600×1900mm アイボリー ATE-6019IV-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-01	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm スカイブルー ATE-6518SB-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-02	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm ライトブルー ATE-6518PB-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-03	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm ライムグリーン ATE-6518LG-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-04	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm ライトグリーン ATE-6518PG-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-05	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm ピンク ATE-6518PK-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-06	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm クリーム ATE-6518CR-BR		365,000	309,000			569								
J-9940-07	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1800mm アイボリー ATE-6518IV-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-01	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm スカイブルー ATE-6519SB-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-02	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ライトブルー ATE-6519PB-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-03	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ライムグリーン ATE-6519LG-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-04	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ライトグリーン ATE-6519PG-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-05	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ピンク ATE-6519PK-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-06	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm クリーム ATE-6519CR-BR		365,000	309,000			569								
J-9941-07	カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm アイボリー ATE-6519IV-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-01	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm スカイブルー ATE-7018SB-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-02	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ライトブルー ATE-7018PB-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-03	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ライムグリーン ATE-7018LG-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-04	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ライトグリーン ATE-7018PG-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-05	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ピンク ATE-7018PK-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-06	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm クリーム ATE-7018CR-BR		365,000	309,000			569								
J-9942-07	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm アイボリー ATE-7018IV-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-01	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm スカイブルー ATE-7019SB-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-02	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ライトブルー ATE-7019PB-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-03	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ライムグリーン ATE-7019LG-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-04	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ライトグリーン ATE-7019PG-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-05	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ピンク ATE-7019PK-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-06	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm クリーム ATE-7019CR-BR		365,000	309,000			569								
J-9943-07	カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm アイボリー ATE-7019IV-BR		365,000	309,000			569								
J-9944-01	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm スカイブルー ATE-6018SB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9944-02	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm ライトブルー ATE-6018PB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9944-03	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm ライムグリーン ATE-6018LG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9944-04	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm ライトグリーン ATE-6018PG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9944-05	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm ピンク ATE-6018PK-BRM		525,000	469,000			569								
J-9944-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm クリーム ATE-6018CR-BRM		525,000	469,000			569								
J-9944-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1800mm アイボリー ATE-6018IV-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-01	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm スカイブルー ATE-6019SB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-02	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm ライトブルー ATE-6019PB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-03	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm ライムグリーン ATE-6019LG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-04	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm ライトグリーン ATE-6019PG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-05	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm ピンク ATE-6019PK-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm クリーム ATE-6019CR-BRM		525,000	469,000			569								
J-9945-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm アイボリー ATE-6019IV-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-01	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm スカイブルー ATE-6518SB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-02	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm ライトブルー ATE-6518PB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-03	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm ライムグリーン ATE-6518LG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-04	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm ライトグリーン ATE-6518PG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-05	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm ピンク ATE-6518PK-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm クリーム ATE-6518CR-BRM		525,000	469,000			569								
J-9946-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1800mm アイボリー ATE-6518IV-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-01	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm スカイブルー ATE-6519SB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-02	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm ライトブルー ATE-6519PB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-03	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm ライムグリーン ATE-6519LG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-04	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm ライトグリーン ATE-6519PG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-05	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm ピンク ATE-6519PK-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm クリーム ATE-6519CR-BRM		525,000	469,000			569								
J-9947-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 650×1900mm アイボリー ATE-6519IV-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-01	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm スカイブルー ATE-7018SB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-02	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm ライトブルー ATE-7018PB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-03	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm ライムグリーン ATE-7018LG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-04	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm ライトグリーン ATE-7018PG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-05	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm ピンク ATE-7018PK-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm クリーム ATE-7018CR-BRM		525,000	469,000			569								
J-9948-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1800mm アイボリー ATE-7018IV-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-01	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm スカイブルー ATE-7019SB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-02	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ライトブルー ATE-7019PB-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-03	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ライムグリーン ATE-7019LG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-04	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ライトグリーン ATE-7019PG-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-05	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm ピンク ATE-7019PK-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-06	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm クリーム ATE-7019CR-BRM		525,000	469,000			569								
J-9949-07	カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 700×1900mm アイボリー ATE-7019IV-BRM		525,000	469,000			569								
B-010-01	キュービーやさしい献立すりおろし果実 りんご		6,080	6,400											
B-010-02	キュービーやさしい献立すりおろし果実 ももとりんご		6,080	6,400								15			
B-016-01	やさしい献立 かまなくてよい なめらかごはん		6,840	7,200								20			
B-016-02	やさしい献立 かまなくてよい なめらか野菜はんじん		5,760	6,480								20			
B-016-03	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかず大豆の煮もの		5,760	6,480								20			
B-016-04	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかずういす豆		5,760	6,480								20			
B-016-05	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかず牛肉じゃが		5,760	6,480								20			
B-016-06	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかず鶏肉と野菜		5,760	6,480								20			
B-016-07	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかず豚肉と野菜		5,760	6,480								20			
B-016-08	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかず鮭と野菜		5,760	6,480								20			
B-016-09	やさしい献立 かまなくてよい なめらかおかず白身魚と野菜		5,760	6,480								20			
B-016-10	やさしい献立 かまなくてよい なめらか野菜グリーンピース		5,760	6,480								20			
B-016-11	やさしい献立 かまなくてよい なめらか野菜コーン		5,760	6,480								20			
B-016-12	やさしい献立 かまなくてよい なめらか野菜かぼちゃ		5,760	6,480								20			
B-019-01	やさしい献立 舌でつぶせる たまごと野菜の雑炊		5,760	6,480								20			
B-019-02	やさ														

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
9-1685-05	エブロン (男女兼用) ネイビー JU-6358L	3,300	3,630			2016					515			
9-1685-06	エブロン (男女兼用) ブラウン TU-6314Z	3,300	3,630			2016					515			
9-1836-26	床頭台(ケーブルホル付) EBC37-011T-21T-ASO	62,000	56,000			-								
9-2144-11	注射台(スタンダード) SBH-252PA	24,500	25,000			1252								
9-2144-12	注射台(スタンダード) SBH-252BLA	19,800	21,000			1252								
9-2145-11	上肢台(スタンダード) SBH-251PA	26,500	27,000			1255								
9-2145-12	上肢台(スタンダード) SBH-251BLA	22,000	23,000			1255								
9-2167-21	アルティア 点検椅座車 950×715×1550 ブルースター ブルースター-950	151,000	160,000			83								
9-2167-22	アルティア 点検椅座車 950×715×1550 ラベンダー ラベンダー-950	151,000	160,000			83								
9-2167-23	アルティア 点検椅座車 1400×715×1550 ブルースター ブルースター-1400	173,000	183,000			83								
9-2167-24	アルティア 点検椅座車 1400×715×1550 ラベンダー ラベンダー-1400	173,000	183,000			83								
9-2167-31	アルティア 点検椅座車 460×657×630 ブルースター ワゴン	80,500	86,600			83								
9-2167-32	アルティア 点検椅座車 460×657×630 ラベンダー ワゴン	80,500	85,400			83								
9-2167-33	アルティア 点検椅座車 514×657×630 ブルースター ワゴン・補助天板付	72,000	76,000			83								
9-2167-34	アルティア 点検椅座車 514×657×630 ラベンダー ワゴン・補助天板付	72,000	76,000			83								
9-2179-01	グリップハンドルピンク IGH-P	4,200	4,500			1290								
9-2179-02	グリップハンドルブルー IGH-BL	4,200	4,500			1290								
9-2256-13	ボンベホルダー (イリリガード用) A15-I02	14,000	12,600			1293								
9-2503-11	普通型車いす 自走式 BAL-R1	58,750	60,700			-								205
9-2592-01	フロシエ内視鏡用ディスプレイエブロン 1袋 (100枚入)	2,650	2,200			1199								
9-2594-01	フロシエ使い捨て食事用エブロン 1袋 (100枚入)	3,500	3,150			1860					28			
9-2651-21	洗えるムレない車いすクッション ブルー HD-WBL	10,600	8,800			1817					221			
9-2651-22	洗えるムレない車いすクッション ベージュ HD-WBG	10,600	8,800			1817					221			
9-2651-23	洗えるムレない車いすクッション ネイビー HD-WNV	10,600	8,800			1817					221			
9-2652-01	セーフティーボンベキャリア BC-SIDE	32,800	35,000			1706								
9-285-02	杖のこしかけ O63801	800	900								245			
9-305-01	ペダルペール MJ-O668	3,000	4,370								94			
9-305-02	ペダルペール MJ-O672	5,000	7,280								94			
9-306-01	防災・非常用ウォーターバッグ MH-1539	800	930								278			
9-306-02	防災・非常用ウォーターバッグ BM-9337	1,500	1,730								278			
9-3447-01	歯垢染め出し液 (FRUITYライト) 水いちょう風味 5mL	350	430			1789								
9-3447-02	歯垢染め出し液 (FRUITYライト) グレープ風味 5mL	350	430			1789								
9-3570-21	冷却シート 冷やし増すミントの香り(微香性) 2枚×8袋入 K-2120	550	650			1735								
9-3570-22	冷却シート 冷やし増す 無香 2枚×8袋入 K-2122	550	650			1735								
9-361-01	バイオハザードバッグ用架台 NO.1用	11,000	12,000	2164	2164									
9-361-02	バイオハザードバッグ用架台 NO.2用	11,000	12,000	2164	2164									
9-361-03	バイオハザードバッグ用架台 NO.3用	10,000	11,000	2164	2164									
9-3663-01	フロシエディスプレイホルダー 50枚×2袋 エコノミータイプ	6,350	6,980			599								
9-377-01	バイオハザードバッグ U40106 RED	9,800	7,500			496								
9-377-02	バイオハザードバッグ U40103 RED	16,000	9,200			496								
9-377-03	バイオハザードバッグ U40104 RED	25,000	17,500			496								
9-3778-01	四ツ折担架 把手固定式 スチール製 MT-4TK	25,410	30,500			977					271			
9-3778-02	四ツ折担架 把手固定式 アルミ製 MT-4AK	30,250	36,300			977					271			
9-3778-03	四ツ折担架 把手伸縮式 スチール製 MT-4TS	27,830	33,400			977					271			
9-3778-04	四ツ折担架 把手伸縮式 アルミ製 MT-4AS	32,670	39,200			977					271			
9-378-01	診察台カバー 606518-L	8,800	7,000			586								
9-3938-01	医療用弾性スリッポン(バディーク) ベージュ S 530001	7,000	8,000			1007								
9-3938-02	医療用弾性スリッポン(バディーク) ベージュ M 530002	7,000	8,000			1007								
9-3938-03	医療用弾性スリッポン(バディーク) ベージュ L 530003	7,000	8,000			1007								
9-3939-01	医療用弾性スリッポン(バディーク) ブラック S 530101	7,000	8,000			1007								
9-3939-02	医療用弾性スリッポン(バディーク) ブラック M 530102	7,000	8,000			1007								
9-3939-03	医療用弾性スリッポン(バディーク) ブラック L 530103	7,000	8,000			1007								
9-3962-01	とても静かな処置車 669×353×942mm TSS-A	129,000	143,000			125								
9-3962-02	とても静かな処置車 849×353×942mm TSS-B	155,000	171,000			125								
9-3962-03	とても静かな処置車 669×353×942mm TSS-C	124,000	131,000			125								
9-3962-04	とても静かな処置車 849×353×942mm TSS-D	150,000	158,000			125								
9-3974-02	アルティア上段 ダウンウォールユニット2段 900×475×700 NU-900DW-H	112,000	118,000			-								
9-3974-03	アルティア上段 ダウンウォールユニット2段 650×475×700 NU-650DW-H	104,000	109,000			-								
9-3974-11	アルティア上段 ダウンウォールユニット1段 900×475×550 NU-900DW-L	106,000	114,000			-								
9-3999-01	カルテワゴン NCW-40HS シッター付き 700×350×1100mm	213,000	198,000			77								
9-430-01	ナビス ホット&クールマット NV-HCP	1,200	900			1739								
9-431-01	カニューラ耳痛軽減ガード NV-EH50 50編入	6,300	5,300			1472								
9-432-01	リネン車 角型 3106	50,000	53,000	2179	2179	156					73			
9-432-02	分離型リネン車 角型 3106 交換用 ビニール膜	9,000	9,500	2179	2179	156					73			
9-433-01	リネン車 丸型 3108	32,000	34,000	2179	2179	156					73			
9-433-02	ワンタッチ開閉型ランドリカート 丸型 3108 交換用 ビニール膜	9,000	9,300	2179	2179	156					73			
9-4390-01	ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308	192,000	203,000			1574								
9-4390-02	ステンレス材料カート 1152×460×888mm SSC-6308	214,000	226,000			1574								
9-4390-03	ステンレス材料カート 1452×460×888mm SSC-6608 SSC-6608	214,000	226,000			1574								
9-4390-04	ステンレス材料カート 1052×660×888mm SSC-6608W	212,000	231,000			1574								
9-4390-05	ステンレス材料カート 1052×660×1338mm SSC-6613W	260,000	282,000			1574								
9-4415-01	ステンレス材料カート 852×460×1338mm SSC-3313 SSC-3313	248,000	262,000			1574								
9-4415-02	ステンレス材料カート 1152×460×1338mm SSC-6313 SSC-6313	259,000	273,000			1574								
9-4415-03	ステンレス材料カート 1452×460×1338mm SSC-6613 SSC-6613	259,000	273,000			1574								
9-465-03	遠光手ヤック袋 MGUV3P02509	1,050	950			263								
9-4653-01	保護シート (抗悪性腫瘍薬調製用) 1箱 (1枚×90袋入) BI-8800	20,000	24,000			272								
9-4811-11	シャッターワゴン用 深型トレイ XTR-3	6,560	6,500			95								
9-4811-12	シャッターワゴン用 深型トレイ XTR-6	9,950	9,900			95								
9-4811-21	シャッターワゴン用 仕切板セット 速 P-FT3	3,910	3,900			95								
9-4968-11	スチール製車いす NF-1	74,800	66,000			-								
9-5048-02	耐熱手袋 5本指タイプ FR-1802	12,400	12,600	2263	2263									
9-5163-81	マニュアルストレッチャー CNO-03N PP	345,000	295,000			-								
9-5163-83	マニュアルストレッチャー CNO-03N BB	345,000	295,000			-								
9-5164-11	ナビガードスタンド(フリストップ) グリップ付き ピンク NNF-GP	31,600	31,900			1286								
9-5164-12	ナビガードスタンド(フリストップ) グリップ付き ブルー NNF-GB	31,600	31,900			1286								
9-5165-11	ナビガードスタンド(フリストップ) グリップ無し ピンク NNF-P	28,200	28,500			1286								
9-5165-12	ナビガードスタンド(フリストップ) グリップ無し ブルー NNF-B	28,200	28,500			1286								
9-5166-11	ナビガードスタンド(フリストップ) グリップ付き・ショートフック ピンク NNFS-GP	38,600	38,900			1286								
9-5166-12	ナビガードスタンド(フリストップ) グリップ付き・ショートフック ブルー NNFS-GB	38,600	38,900			1286								
9-5167-21	イリリガードスタンド ピンク グリップ無し NNB-2P	19,400	19,700			1286					454			
9-5167-22	イリリガードスタンド ブルー グリップ無し NNB-2B	19,400	19,700			1286					454			
9-5168-21	イリリガードスタンド ピンク グリップ付き NNN-2P	22,300	22,600			1286					454			
9-5168-22	イリリガードスタンド ブルー グリップ付き NNN-2B	22,300	22,600			1286					454			
9-5169-21	イリリガードスタンド ピンク グリップ付き・ショートフック NNSB-2P	22,300	22,600			1286					454			
9-5169-22	イリリガードスタンド ブルー グリップ付き・ショートフック NNSB-2B	22,300	22,600			1286					454			
9-5330-01	発煙管用 気流検査器 AS-1	4,000	6,000	651	651				365					
9-5330-02	発煙管用 気流検査器 AS-2(連続発生用)	13,000	16,000	651	651				365					
9-5330-21	発煙管 (1箱10本入) 301	2,800	3,200	651	651				365					
9-5352-01	ガス検知管 アクリル酸メチル 1箱(10本入) 211U	3,500	4,000	607	607								515	
9-5352-02	ガス検知管 アクリロニトリル 1箱(10本入) 128SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-04	ガス検知管 アクリロニトリル 1箱(5本入) 128SC	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-05	ガス検知管 アクリロニトリル 1箱(5本入) 128SD	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-06	ガス検知管 アクロレイン 1箱(10本入) 136	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-07	ガス検知管 アセチレン 1箱(10本入) 101S	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-08	ガス検知管 アセチレン(送込法) 1箱(10本入) 1	3,300	4,000	607	607								515	
9-5352-09	ガス検知管 アセチレン・エチレン分離定量 1箱(5本入) 280S	5,300	6,000	607	607								515	
9-5352-10	ガス検知管 アセトアルデヒド 1箱(10本入) 13													

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンタス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ誌2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実需対策カ タログ 頁
9-5352-30	ガス検知管 イソブチルアルコール 1箱(10本入) 208U	3,500	4,000	607	607								515	
9-5352-31	ガス検知管 (北川式) イソブチルアルコール 1箱(10本入) 150U	3,500	4,000	606	606								515	
9-5352-32	ガス検知管 イソペンチルアルコール 1箱(10本入) 209U	5,300	6,000	607	607								515	
9-5352-33	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106UH	3,500	4,000	607	607								515	
9-5352-34	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106SH	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-35	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106SS	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-36	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-37	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106B	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-38	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106C	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-39	ガス検知管 一酸化炭素 1箱(10本入) 106G	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-40	ガス検知管 (北川式) 一酸化炭素 1箱(10本入) 106SC	2,400	2,700	606	606								515	
9-5352-41	ガス検知管 一酸化炭素(送入込)1箱(10本入) 6ST	3,300	4,000	607	607								515	
9-5352-42	ガス検知管 一酸化炭素(送入込)1箱(10本入) 6S	3,300	4,000	607	607								515	
9-5352-46	ガス検知管 エタノール 1箱(10本入) 104SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-47	ガス検知管 エチルエーテル 1箱(10本入) 107SA	5,300	6,000	607	607								515	
9-5352-48	ガス検知管 エチルエーテル 1箱(10本入) 107U	3,500	4,000	607	607								515	
9-5352-49	ガス検知管 エチルセロソルブ 1箱(10本入) 190U	3,500	4,000	607	607								515	
9-5352-50	ガス検知管 エチルベンゼン 1箱(10本入) 179S	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-51	ガス検知管 エチルメチルカブタン 1箱(10本入) 165SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-52	ガス検知管 エチレン 1箱(10本入) 108SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-53	ガス検知管 エチレン(送入込)1箱(10本入) 8A	5,300	6,000	607	607								515	
9-5352-54	ガス検知管 エチレン(送入込)1箱(10本入) 8B	3,300	4,000	607	607								515	
9-5352-55	ガス検知管 エチレンジクロール 1箱(5本入) 2325A	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-56	ガス検知管 エチレンジクロール 1箱(5本入) 2325B	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-57	ガス検知管 エピクロヒドリン 1箱(5本入) 192S	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-58	ガス検知管 塩化水素 1箱(5本入) 173SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-59	ガス検知管 (北川式) 塩化水素 1箱(5本入) 173SB	2,400	2,700	606	606								515	
9-5352-60	ガス検知管 塩化ビニル 1箱(10本入) 132SA	5,300	6,000	607	607								515	
9-5352-61	ガス検知管 塩化ビニル 1箱(5本入) 132SB	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-62	ガス検知管 塩化ビニル 1箱(5本入) 132SC	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-63	ガス検知管 塩素ガス 1箱(10本入) 109SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-64	ガス検知管 塩素ガス 1箱(10本入) 109SB	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-65	ガス検知管 (北川式) 塩素ガス 1箱(10本入) 109U	3,500	4,000	606	606								515	
9-5352-66	ガス検知管 オゾン 1箱(10本入) 182SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-67	ガス検知管 オゾン 1箱(10本入) 182SB	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-68	ガス検知管 (北川式) オゾン(オキシダント)1箱(10本入) 182U	3,500	4,000	606	606								515	
9-5352-69	ガス検知管 ガリウム 1箱(10本入) 110S	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-70	ガス検知管 (北川式) 酢酸 1箱(10本入) 216S	2,400	2,700	606	606								515	
9-5352-71	ガス検知管 キシレン 1箱(10本入) 143SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-72	ガス検知管 キシレン 1箱(10本入) 143SB	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-73	ガス検知管 クロロピクリン 1箱(5本入) 172S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-74	ガス検知管 クロロフェン 1箱(5本入) 169S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-75	ガス検知管 クロロベンゼン 1箱(5本入) 178SB	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-76	ガス検知管 クロロホルム 1箱(5本入) 152S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-77	ガス検知管 酢酸イソブチル 1箱(10本入) 153U	3,500	4,000	607	607								516	
9-5352-78	ガス検知管 (北川式) 酢酸エチル 1箱(10本入) 111U	3,500	4,000	606	606								515	
9-5352-79	ガス検知管 酢酸イソペンチル 1箱(10本入) 188U	5,300	6,000	607	607								516	
9-5352-80	ガス検知管 酢酸エチル 1箱(10本入) 111SA	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-81	ガス検知管 酢酸ビニル 1箱(10本入) 237S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-82	ガス検知管 酢酸ブチル 1箱(10本入) 138U	3,500	4,000	607	607								516	
9-5352-83	ガス検知管 酢酸プロピル 1箱(10本入) 151U	5,300	6,000	607	607								516	
9-5352-84	ガス検知管 酢酸ペンチル 1箱(10本入) 210U	5,300	6,000	607	607								516	
9-5352-85	ガス検知管 エチレンオキシド 1箱(10本入) 122SA	2,400	2,700	607	607								515	
9-5352-88	ガス検知管 酸化プロピレン 1箱(10本入) 163SA	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-89	ガス検知管 酸素 1箱(5本入) 159SA	3,700	4,000	607	607								516	
9-5352-91	ガス検知管 酸素 1箱(5本入) 159SC	3,700	4,000	607	607								516	
9-5352-94	ガス検知管 酸素・二酸化炭素分離定量 1箱(5本入) 281S	5,300	6,000	607	607								516	
9-5352-95	ガス検知管 シアン化水素 1箱(10本入) 112SA	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-96	ガス検知管 (北川式) シアン化水素 1箱(10本入) 112SB	2,400	2,700	606	606								516	
9-5352-97	ガス検知管 四塩化炭素 1箱(5本入) 147S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5352-98	ガス検知管 (北川式) メタノール 1箱(10本入) 119U	3,500	4,000	606	606								515	
9-5352-99	ガス検知管 シクロヘキサノール 1箱(10本入) 206U	3,500	4,000	607	607								516	
9-5353-01	ガス検知管 シクロヘキサノール 1箱(10本入) 197U	3,500	4,000	607	607								515	
9-5353-02	ガス検知管 シクロヘキサノール 1箱(10本入) 115S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-03	ガス検知管 1, 1-ジクロロエタン 1箱(5本入) 2335A	5,300	6,000	607	607								516	
9-5353-04	ガス検知管 1, 2-ジクロロエタン 1箱(5本入) 230SA	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-05	ガス検知管 2, 2-ジクロロエチルエーテル 1箱(5本入) 223S	5,300	6,000	607	607								516	
9-5353-07	ガス検知管 1, 3-ジクロロプロパン 1箱(5本入) 194S	5,300	6,000	607	607								516	
9-5353-08	ガス検知管 o-ジクロロベンゼン 1箱(10本入) 214S	5,300	6,000	607	607								516	
9-5353-09	ガス検知管 pジクロロベンゼン 1箱(10本入) 215S	2,800	3,200	607	607								516	
9-5353-10	ガス検知管 ジクロロメタン 1箱(5本入) 180S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-11	ガス検知管 ジボラン 1箱(10本入) 242S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-12	ガス検知管 N, N-ジメチルアセトアミド 1箱(10本入) 229S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-13	ガス検知管 N, N-ジメチルホルムアミド 1箱(10本入) 196S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-14	ガス検知管 臭化メチル 1箱(5本入) 157SA	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-15	ガス検知管 臭化メチル 1箱(5本入) 157SB	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-17	ガス検知管 臭素 1箱(10本入) 114	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-18	ガス検知管 硝酸 1箱(10本入) 233S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-19	ガス検知管 シラン 1箱(10本入) 240S	2,700	3,200	607	607								516	
9-5353-20	ガス検知管 水銀蒸気 1箱(10本入) 142S	2,700	3,200	607	607								516	
9-5353-21	ガス検知管 水蒸気 1箱(10本入) 177SA	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-22	ガス検知管 水蒸気 1箱(10本入) 177U	3,500	4,000	607	607								516	
9-5353-23	ガス検知管 水素 1箱(5本入) 137U	3,500	4,000	607	607								516	
9-5353-24	ガス検知管 水素(送入込)1箱(10本入) 37	3,300	4,000	607	607								516	
9-5353-25	ガス検知管 スチレン 1箱(10本入) 158S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-26	ガス検知管 セレン化水素 1箱(10本入) 167S	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-27	ガス検知管 二酸化炭素 1箱(10本入) 126UH	3,500	4,000	607	607								516	
9-5353-28	ガス検知管 (北川式) 二酸化炭素 1箱(10本入) 126SH	2,400	2,700	606	606								516	
9-5353-29	ガス検知管 (北川式) 二酸化炭素 1箱(10本入) 126SA	2,400	2,700	606	606								516	
9-5353-30	ガス検知管 (北川式) 二酸化炭素 1箱(10本入) 126SB	2,400	2,700	606	606								516	
9-5353-31	ガス検知管 (北川式) 二酸化炭素 1箱(10本入) 126B	2,400	2,700	606	606								516	
9-5353-32	ガス検知管 (北川式) 二酸化炭素 1箱(10本入) 126SF	2,400	2,700	606	606								516	
9-5353-33	ガス検知管 二酸化炭素(送入込)1箱(10本入) 26S	3,300	4,000	607	607								516	
9-5353-34	ガス検知管 二酸化炭素(送入込)1箱(10本入) 26ST	3,300	4,000	607	607								516	
9-5353-35	ガス検知管 窒素酸化物 1箱(10本入) 175SH	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-36	ガス検知管 窒素酸化物 1箱(10本入) 175SA	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-37	ガス検知管 窒素酸化物 1箱(10本入) 175U	3,500	4,000	608	608								517	
9-5353-38	ガス検知管 窒素酸化物(NO, NO2, 分別測定)労働環境用 1箱(5本入) 174A	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-39	ガス検知管 窒素酸化物(NO, NO2, 分別測定)燃焼器具用													

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025 頁	サンタアスト2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー2024 頁	設備2024 頁	アズビエ2025 頁	アズゾール2021 頁	ナビ監2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカタログ 頁	実需対策カタログ 頁
9-5353-70	ガス検知管 (北川式) フ化水素 1箱(10本入) 156S	2,400	2,700	606	606								517	
9-5353-71	ガス検知管 フルフルアルコール 1箱(10本入) 238S	5,300	6,000	608	608								517	
9-5353-72	ガス検知管 プロパン 1箱(10本入) 125SA	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-74	ガス検知管 プロピレン 1箱(10本入) 185S	2,800	3,200	608	608								517	
9-5353-75	ガス検知管 ヘキサン 1箱(10本入) 113SA	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-76	ガス検知管 ヘキサン 1箱(10本入) 113SC	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-78	ガス検知管 ベンゼン 1箱(10本入) 118SC	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-79	ガス検知管 ホスゲン 1箱(10本入) 146S	2,400	2,700	608	608								517	
9-5353-80	ガス検知管 ホルムアルデヒド 1箱(5本入) 171SA	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-81	ガス検知管 (北川式) ホルムアルデヒド 1箱(5本入) 171SB	2,400	2,700	606	606								518	
9-5353-82	ガス検知管 (北川式) ホルムアルデヒド 1箱(10本入) 171SC	2,400	2,700	606	606								518	
9-5353-83	ガス検知管 メタクリル酸メチル 1箱(10本入) 184S	3,500	4,000	607	607								515	
9-5353-84	ガス検知管 メタノール 1箱(10本入) 119SA	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-85	ガス検知管 メチルアミン 1箱(10本入) 227S	2,400	2,700	607	607								515	
9-5353-86	ガス検知管 メチルイソブチルケン 1箱(10本入) 155U	3,500	4,000	608	608								518	
9-5353-87	ガス検知管 メチルエーテル 1箱(10本入) 123S	5,300	6,000	608	608								518	
9-5353-88	ガス検知管 メチルエチルケン 1箱(10本入) 139SB	2,400	2,700	607	607								516	
9-5353-89	ガス検知管 メチルエチルケン 1箱(10本入) 139U	3,500	4,000	607	607								516	
9-5353-90	検知管 メチルシクロヘキサール 1箱(10本入) 199U	5,300	6,000	608	608								518	
9-5353-91	ガス検知管 メチルシクロヘキサノン 1箱(10本入) 198U	5,300	6,000	608	608								518	
9-5353-92	ガス検知管 メチルスチレン 1箱(10本入) 193S	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-93	ガス検知管 メチルメルカプタン 1箱(10本入) 164SH	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-94	ガス検知管 メチルメルカプタン 1箱(10本入) 164SA	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-95	ガス検知管 (北川式) メルカプタン種 1箱(10本入) 130U	3,500	4,000	606	606								515	
9-5353-96	ガス検知管 モノエタールアミン 1箱(10本入) 224SA	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-98	ガス検知管 酸化カルボニル 1箱(5本入) 239S	2,400	2,700	608	608								518	
9-5353-99	ガス検知管 酸化水素 1箱(10本入) 120UH	3,500	4,000	608	608								518	
9-5354-01	ガス検知管 酸化水素 1箱(10本入) 120SH	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-02	ガス検知管 酸化水素 1箱(10本入) 120SM	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-03	ガス検知管 (北川式) 酸化水素 1箱(10本入) 120SF	2,400	2,700	606	606								518	
9-5354-04	ガス検知管 二酸化硫黄と共存する酸化水素 1箱(10本入) 120SC	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-06	ガス検知管 (北川式) 酸化水素 1箱(10本入) 120SB	2,400	2,700	606	606								518	
9-5354-07	ガス検知管 (北川式) 酸化水素 1箱(10本入) 120SD	2,400	2,700	606	606								518	
9-5354-09	ガス検知管 (北川式) 酸化水素 1箱(10本入) 120U	3,500	4,000	606	606								518	
9-5354-10	ガス検知管 酸化水素・メルカプタン類分離定量 1箱(5本入) 282S	3,700	4,000	608	608								518	
9-5354-11	ガス検知管 アセチレン中のリン化水素 1箱(10本入) 121SA	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-12	ガス検知管 アセチレン中のリン化水素 1箱(10本入) 121SB	5,300	6,000	608	608								518	
9-5354-14	ガス検知管 リン化水素 1箱(10本入) 121SD	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-15	ガス検知管 ホスフィン 1箱(20本入) 121U	4,700	5,300	607	607								515	
9-5354-16	ガス検知管 ジエチルアミン 1箱(10本入) 222S	2,400	2,700	607	607								515	
9-5354-37	ガス検知管 (北川式) エチレンオキシド 1箱(10本入) 122SD	2,800	3,200	606	606								515	
9-5354-40	ガス検知管 二酸化窒素 1箱(10本入) 117SD	2,400	2,700	608	608								517	
9-5354-42	ガス検知管 ベンゼン 1箱(10本入) 118SD	2,400	2,700	608	608								517	
9-5354-43	ガス検知管 芳香族炭化水素と共存するベンゼン 1箱(10本入) 118SE	2,400	2,700	608	608								517	
9-5354-44	ガス検知管 酸化水素 1箱(10本入) 120UT	5,300	6,000	608	608								518	
9-5354-45	ガス検知管 硫酸ミスト 1箱(10本入) 244U	3,500	4,000	608	608								518	
9-5354-46	ガス検知管 アクリロニトリル 1箱(10本入) 128SB	2,400	2,700	607	607								515	
9-5354-47	ガス検知管 エチレンオキシド 1箱(10本入) 122SM	2,400	2,700	607	607								515	
9-5354-48	ガス検知管 エチレンオキシド 1箱(10本入) 122SL	3,000	3,400	607	607								515	
9-5354-49	ガス検知管 シアン化水素 1箱(10本入) 112SC	2,400	2,700	607	607								516	
9-5354-50	ガス検知管 スチレン 1箱(10本入) 156SB	2,400	2,700	607	607								516	
9-5354-51	ガス検知管 テトラクロロエチレン 1箱(10本入) 135SG	5,300	6,000	608	608								517	
9-5354-52	ガス検知管 トリクロロエチレン 1箱(10本入) 134SG	3,300	4,000	608	608								517	
9-5354-54	ガス検知管 リン化水素 1箱(10本入) 121SH	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-55	検知管 二酸化硫黄 1箱(10本入) 103SG	3,500	4,000	607	607								515	
9-5354-56	検知管 アンモニア 1箱(10本入) 105SE	2,400	2,700	607	607								515	
9-5354-57	検知管 エチレン 1箱(10本入) 108SC	2,400	2,700	607	607								515	
9-5354-58	検知管 シアン化水素 1箱(10本入) 112ST	11,000	12,000	607	607								516	
9-5354-59	検知管 臭化メチル 1箱(10本入) 157SC	2,400	2,700	607	607								516	
9-5354-60	検知管 臭化メチル 1箱(10本入) 157SD	2,700	3,200	607	607								516	
9-5354-61	検知管 テトラクロロエチレン 1箱(10本入) 135SM	5,300	6,000	608	608								517	
9-5354-62	検知管 ベンゼン 1箱(10本入) 118SB	2,400	2,700	608	608								517	
9-5354-63	検知管 ヨウ化メチル 1箱(10本入) 176UH	5,300	6,000	608	608								518	
9-5354-64	検知管 酸化水素 1箱(10本入) 120ST	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-65	検知管 リン化水素 1箱(10本入) 121SS	5,300	6,000	608	608								518	
9-5354-66	検知管 リン化水素 1箱(10本入) 121SG	5,300	6,000	608	608								518	
9-5354-67	検知管 過酸化水素 1箱(10本入) 247S	3,000	3,400	607	607								515	
9-5354-68	検知管 1,2ジクロロエチレン 1箱(10本入) 145SA	2,800	3,200	607	607								516	
9-5354-69	検知管 1,3ブタジエン 1箱(10本入) 168SE	2,700	3,200	608	608								517	
9-5354-70	検知管 MITC 1箱(10本入) 245UH	2,400	2,700	608	608								518	
9-5354-71	検知管 MITC 1箱(10本入) 245UM	3,500	4,000	608	608								518	
9-542-01	手首固定用ソフトバンド F-2134026	7,000	6,300											
9-544-01	アラーム付きお薬ケース BSKP02	4,800	3,500				1077						294	
9-545-01	アラーム付きお薬ケース BSTP04	3,900	2,900										294	
9-546-01	ポータブルスタンド T637	3,900	2,980										74	
9-547-01	タブレットスタンド T623	11,000	8,800										74	
9-549-01	使い捨て膳盆 100APPKND0700	12,000	10,800										1547	
9-550-01	使い捨て尿器 100APPGSB1500	7,700	7,000										828	
9-552-01	ナビスライド NV-LH-A-1500	23,500	20,800										1712	
9-5535-01	温度度計(LUCIDO) TM-2671	2,200	2,750										390	
9-562-01	柱ホルダー	700	640				1849							
9-5627-21	単成分ガス検知警報器 Pac6500_O2	52,000	54,000	627	627									
9-5627-22	単成分ガス検知警報器 Pac6500_CO	72,000	74,000	627	627									
9-5627-23	単成分ガス検知警報器 Pac6500_H2S	72,000	74,000	627	627									
9-5627-24	単成分ガス検知警報器 Pac8000_NH3	117,000	120,000	627	627									
9-5627-25	単成分ガス検知警報器 Pac8000_CO2	165,000	169,000	627	627									
9-5627-27	単成分ガス検知警報器 Pac8000_HCN	117,000	120,000	627	627									
9-5627-29	単成分ガス検知警報器 Pac8000_NO2	165,000	169,000	627	627									
9-5627-30	単成分ガス検知警報器 Pac8000_OV-A	165,000	169,000	627	627									
9-5627-32	単成分ガス検知警報器 Pac6000_H2S	51,000	53,000	627	627									
9-5627-33	単成分ガス検知警報器 Pac6000_O2	42,000	43,000	627	627									
9-5627-38	単成分ガス検知警報器 Pac6500_SO2	81,000	83,000	627	627									
9-5627-41	単成分ガス検知警報器 Pac6000_CO	51,000	53,000	627	627									
9-564-01	水銀フリー血圧計キャリバック NV3320用	2,800	2,380				682							
9-5661-01	ガス採取器 (北川式) B(青色) AP-20S	20,000	23,000	606	606								519	
9-5661-02	ガス採取器 (北川式) Y(黄色) AP-20Y	20,000	23,000	606	606								519	
9-5661-03	ガス採取器 (北川式) R(赤色) AP-20R	20,000	23,000	606	606								519	
9-5661-04	ガス採取器 (北川式) G(緑色) AP-20G	20,000	23,000	606	606								519	
9-5712-41	ワンハンド電子血圧計 KM-3708B(レジーナIII) ナイロンカフブラダー M仕様 0370B211	18,800	19,800				681				428			
9-5714-01	エッグクッションマット 4色セット	37,400	41,100		1136								313	
9-5714-02	エッグクッションマット ピンク 1組(4枚入)	37,400	41,100		1136								313	
9-5714-03	エッグクッションマット ブルー 1組(4枚入)	37,400	41,100		1136								313	

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
9-5879-04	エコノミー内視鏡保管庫 除菌ユニット有り 900×400×2000 収納8コ ENH-08D	418,000	370,000			1195								
9-5900-01	おむつ交換台[コンパクト] 550×800×900mm SOK	86,000	91,000			1021								
9-5907-01	プロシエアスクラブブラシ(滅菌済デイスボブラシ) 1箱(24個入) NV1429	3,150	2,900			1580								
9-592-01	デイスボフットカバー NVFC-50 50枚入	4,200	2,200			1120								
9-5940-01	プロシエアデイスボアシールド NV307	2,300	1,700	2232	2232	453								
9-5940-11	プロシエア スペアシールド 50枚入 NV308S	2,300	1,700	2232	2232	453								
9-5941-01	快適フェイスマスク(ワイドシールド付き) 1箱(25枚入) NV206	5,000	2,500			442					384			
9-598-02	ナビス フィルムドレッシング SD1012	2,800	1,900			1369								
9-605-01	ファン内蔵紫外線消毒保管庫 DMF-5	54,000	48,000			347								
9-608-01	ウェットティッシュホルダー BH-1	3,900	3,200			377								
9-612-01	連結ボックスワゴンカート ボックスカート	57,000	60,000			1916								
9-612-02	連結ボックスワゴンカート ワゴンカート	67,000	71,000			1916								
9-613-02	ナビス連結おむつ交換車 臭い漏れ低減タイプ	122,000	134,000			1916								
9-614-11	コンパクトクリーンベンチ ・プラスール・ BH900ーADLーL	510,000	514,000			-								
9-614-12	コンパクトクリーンベンチ ・プラスール・ BH1200ーADLーL	630,000	635,000			-								
9-615-11	クリーンベンチ ・プラスール・ CTー600ADLーL	240,000	249,000			-								
9-615-12	クリーンベンチ ・プラスール・ CTー800ADLーL	280,000	291,000			-								
9-615-13	クリーンベンチ ・プラスール・ CTー1200ADLーL	330,000	341,000			-								
9-618-01	電動音波歯ブラシ NV-2421	3,900	3,500			1769								
9-626-01	ユニバーサルアーム用減速ドレープ 10-2102EU	29,800	21,500			1596								
9-626-02	ユニバーサルアーム用減速ドレープ 10-2110EU	32,800	23,000			1596								
9-626-03	ユニバーサルアーム用減速ドレープ 10-2115EU	59,800	41,500			1596								
9-628-01	サージカルライト用ハンドルカバー 14-1680GEU	35,000	24,500			1595								
9-6306-11	特定小電力トランシーバー用 カナル型イヤホンマイク EME-32A	7,000	7,500	2371	2371	203								
9-6306-12	特定小電力トランシーバー用 耳かけ型イヤホンマイク EME-48A	7,000	7,500	2371	2371	203					352			
9-6306-13	特定小電力トランシーバー用 ニッケル水素充電電池 EBP-179	1,700	1,800	2371	2371	203					352			
9-6306-35	特定小電力トランシーバー用 シングル充電器セット EDC-311A	4,300	5,000	2371	2371	203					352			
9-6306-36	特定小電力トランシーバー用 シングル充電器スタンド EDC-311R	3,200	3,600	2371	2371	203					352			
9-6306-37	特定小電力トランシーバー用 5連充電スタンド EDC-312R	10,000	11,000	2371	2371	203					352			
9-634-01	デイスボシャープスボックス ECO CS PLUS 2	500	380			491								
9-634-02	デイスボシャープスボックス ECO CS PLUS 3	550	420			491								
9-634-03	デイスボシャープスボックス ECO CS PLUS 4	600	470			491								
9-6445-01	小型点滴瓶置庫 360×460×1590 NW	93,000	99,000			87								
9-6457-01	とても静かな格付き回転車(2段引出し) 2段 453×353×802 TS4535X	78,000	82,000			100								
9-6457-02	とても静かな格付き回転車(2段引出し) 3段 453×353×942 TS4535Y	82,500	87,000			100								
9-6457-03	とても静かな格付き回転車(2段引出し) 2段 603×453×802 TS6045X	96,000	101,000			100								
9-6457-04	とても静かな格付き回転車(2段引出し) 3段 603×453×942 TS6045Y	102,000	108,000			100								
9-6463-01	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) モカ AS-1239BT	47,000	49,000			164					365			
9-6463-02	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) ミルク AS-1239WT	47,000	49,000			164					365			
9-6463-03	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) ビーチ AS-1239PT	47,000	49,000			164					365			
9-6463-04	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) キウイ AS-1239GT	47,000	49,000			164					365			
9-6464-01	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) モカ AS-1839BT	54,000	56,000			164					365			
9-6464-02	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) ミルク AS-1839WT	54,000	56,000			164					365			
9-6464-03	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) ビーチ AS-1839PT	54,000	56,000			164					365			
9-6464-04	ユニバーサルロビーベンチ(背無し) キウイ AS-1839GT	54,000	56,000			164					365			
9-6465-01	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) モカ 1200×580×385/640 AS-1264BT	65,000	68,000			164					365			
9-6465-02	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) ミルク 1200×580×385/640 AS-1264WT	65,000	68,000			164					365			
9-6465-03	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) ビーチ 1200×580×385/640 AS-1264PT	65,000	68,000			164					365			
9-6465-04	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) キウイ 1200×580×385/640 AS-1264GT	65,000	68,000			164					365			
9-6466-01	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) モカ 1800×580×385/640 AS-1864BT	78,000	82,000			164					365			
9-6466-02	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) ミルク 1800×580×385/640 AS-1864WT	78,000	82,000			164					365			
9-6466-03	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) ビーチ 1800×580×385/640 AS-1864PT	78,000	82,000			164					365			
9-6466-04	ユニバーサルロビーベンチ(背付き) キウイ 1800×580×385/640 AS-1864GT	78,000	82,000			164					365			
9-6468-01	ユニバーサルベンチベッド(壁面設置型) モカ AS-BBB	133,000	140,000			165					365			
9-6468-02	ユニバーサルベンチベッド(壁面設置型) ミルク AS-BBW	133,000	140,000			165								
9-6468-03	ユニバーサルベンチベッド(壁面設置型) ビーチ AS-BBP	133,000	140,000			165								
9-6468-04	ユニバーサルベンチベッド(壁面設置型) キウイ AS-BBG	133,000	140,000			165								
9-6469-01	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) モカ 1200×460×750 AS-12B	101,000	107,000			166								
9-6469-02	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) ミルク 1200×460×750 AS-12W	101,000	107,000			166								
9-6469-03	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) ビーチ 1200×460×750 AS-12P	101,000	107,000			166								
9-6469-04	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) キウイ 1200×460×750 AS-12G	101,000	107,000			166								
9-6470-01	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) モカ 1500×460×750 AS-15B	119,000	125,000			166								
9-6470-02	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) ミルク 1500×460×750 AS-15W	111,000	117,000			166								
9-6470-03	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) ビーチ 1500×460×750 AS-15P	111,000	117,000			166								
9-6470-04	ユニバーサルウォールベンチ(壁掛けタイプ) キウイ 1500×460×750 AS-15G	111,000	117,000			166								
9-6476-01	松葉杖ラック TN-CR	93,000	88,000			1851								
9-6500-12	らくらくあるくん(R)(ネスタイング歩行器)用 酸素ポンベ集 Rkun-O2	18,500	20,000			1830					226			
9-655-03	ポリウレタンフォーム保護パッド かかと用	4,200	2,400			1391								
9-655-04	ポリウレタンフォーム保護パッド 仙骨用	3,300	2,800			1391								
9-6619-01	ナースメントディカルバット 200×220×123 20	4,730	5,200			1756					189			
9-6619-02	ナースメントディカルバット 400×220×123 40	7,480	7,800			1756					189			
9-6619-03	ナースメントディカルバット 500×220×123 50	9,900	10,200			1756					189			
9-6619-04	ナースメントディカルバット 700×220×123 70	12,100	12,800			1756					189			
9-6619-05	ナースメントディカルスワロー 500×250×105	8,250	8,700			1756					189			
9-6655-01	ナースメントEXロール 1000×240×70 100	10,340	11,000			1765					194			
9-6655-02	ナースメントEXロール 1500×240×70 150	14,740	15,300			1765					194			
9-6655-03	ナースメントEXロール 2000×240×70 200	18,040	18,800			1765					194			
9-6655-04	ナースメントEXワイド 700×800×50	17,380	19,000			1765					194			
9-6655-05	ナースメントEXユー Lサイズ	14,080	15,800			-					194			
9-6655-06	ナースメントEXユー Mサイズ	10,120	11,000			-					194			
9-669-01	シャワーボトルホルダー 3本用	2,150	1,750			1915								
9-6699-01	ナースメントバット L50	9,350	9,800			1756					190			
9-6699-02	ナースメントバット A2点セット 1セット(2個入)	14,520	15,500			1756					190			
9-6699-03	ナースメントバット A3点セット	28,600	30,500			1756					190			
9-6699-04	ナースメントバット ミニ 2個セット	11,000	11,500			1756					190			
9-6699-05	ナースメントバット ミニ 4個セット	21,120	22,000			1756					190			
9-676-01	採血台 SD-645	50,000	43,000			1258								
9-684-01	ポケットマスク NV10203	2,000	1,800			984								249
9-685-01	ナビス 滅菌綿棒 SS575	2,100	1,900			1322								247
9-686-01	デイスボ原裝掛 DUB-I 20枚入	3,500	2,980			1887								
9-693-01	車いすフットレストカバー WFCB-R 2枚入	4,900	3,800			1826								
9-697-01	配膳車 BFD-30	180,000	153,000			1869								
9-6972-01	コンタクト一時保管ケース 90×95×10 1箱(20個入) 8881-01	2,200	2,480			1155								
9-6974-01	とても静かな橋梁交換車(KENFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル) 600(790)×450×902 TSF-600	160,000	170,000			127								
9-6974-02	とても静かな橋梁交換車(KENFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル) 750(940)×450×902 TSF-750	169,000	178,000			127								
9-698-01	配膳車 LFD-20	168,000	150,000			1869								
9-6983-11	麻薬庫(機械式テンキー一般) ベーシック M	60,100	64,000			-								
9-6983-12	麻薬庫(機械式テンキー一般) 縦大 M	66,100	70,000			-								
9-6983-13	麻薬庫(機械式テンキー一般) 縦小 M	56,500	60,000			-								
9-6983-14	麻薬庫(機械式テンキー一般) 縦大 M	68,800	73,000			-								
9-6996-01	ワンストップ処置車(センターロック方式) アルティアトレイタイプ	195,000	189,000			124								
9-6996-02	ワンストップ処置車(センターロック方式) ステンレス棚板	195,000	189,000			124								
9-7004-01	アルティア 点検作業台オプション(LEDライト付きステンレス棚板) 680×300×30 本体W900用	43,000	45,500			79								
9-7004-02	アルティア 点検作業台オプション(LEDライト付きステンレス棚板) 980×300×30 本体W1200用	48,000	50,700			79								
9-7004-03	アルティア 点検作業台オプション(LEDライト付きステンレス棚板) 1580×300×30 本体													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策カ タログ 頁
8-711-02	ナビス 綿棒 S5150	1,700	1,600			1322								
8-711-03	ナビス 綿棒 S15150	1,500	1,300			1322								
8-7221-11	ディスボ針ボックス用 1L専用スタンド	3,000	3,300	2181	2181	487					389			
8-7223-01	錠剤オープナー 56×32×21mm HA4131	810	700			234								
8-7575-01	プラスチック透明眼帯(アイカバー) 遮蓋・ひも無し 1箱40袋入 8929-01	11,800	12,700			1161								
8-7575-02	プラスチック透明眼帯(アイカバー) 遮蓋・ひも付き 1枚×30袋入 8928-01	13,600	14,500			1161								
8-7575-03	プラスチック透明眼帯(アイカバー) 遮蓋・ひも無し・ソフトタイプ 1枚/袋×40袋入 2566926	16,000	18,000			1161								
8-7628-01	カラーユニットマット 4色セット	23,200	25,500			1136					313			
8-7628-02	カラーユニットマット 赤4枚セット	23,200	25,500			1136					313			
8-7628-03	カラーユニットマット 青4枚セット	23,200	25,500			1136					313			
8-7628-04	カラーユニットマット 黄4枚セット	23,200	25,500			1136					313			
8-7628-05	カラーユニットマット 緑4枚セット	23,200	25,500			1136					313			
8-765-01	カップ型 N95 NIOSH MEDICAL 9603 20枚入	3,500	2,700			-								
8-8189-03	パソコン置きカート 固定式 ブルー AO-KT-B	34,400	37,000			73					371			
8-8189-04	パソコン置きカート 固定式 ピンク AO-KT-P	34,400	37,000			73					371			
8-8189-05	パソコン置きカート 固定式 (引出し付き) ブルー AO-KH-B	44,400	47,000			73					371			
8-8189-06	パソコン置きカート 固定式 (引出し付き) ピンク AO-KH-P	44,400	47,000			73					371			
8-8190-03	パソコン置きカート 昇降式 ブルー AO-ST-B	44,800	47,000			73					371			
8-8190-04	パソコン置きカート 昇降式 ピンク AO-ST-P	44,800	47,000			73					371			
8-8190-05	パソコン置きカート 昇降式 (引出し付き) ブルー AO-SH-B	54,800	57,000			73					371			
8-8190-06	パソコン置きカート 昇降式 (引出し付き) ピンク AO-SH-P	54,800	57,000			73					371			
8-8242-01	原器 (耐熱性) 1100mL 男性用	1,200	1,300			1885								
8-8242-02	原器 (耐熱性) 1100mL 女性用	1,200	1,300			1885								
8-8267-01	セーフティPPEラック ネジ付けタイプ 270×145×480 004-49103	5,190	5,360			485								
8-8267-02	セーフティPPEラック 手すり付けタイプ 270×145×730 004-49104	6,820	7,020			485								
8-8267-03	セーフティPPEラック 磁石付けタイプ 270×155×480 004-49105	8,030	8,180			485								
8-8267-11	セーフティPPEラック 1段タイプ 270×140×175 004-49204	3,340	3,440			485								
8-8335-01	ストロー付カップ 220mL	1,320	1,420			1866					36			
8-8336-01	うがいキャップ 197×130×65	880	950			1790					55			
8-8337-01	すべり止めマット(フラット吸盤型)	4,400	4,800			1958					139			
8-8338-01	原器用つけおき洗錠剤 1箱(20錠入)	1,400	1,550								108			
8-8477-01	カラフルリネンカート(丸型) φ650×1027 スカイブルー	46,000	49,000			157								
8-8477-02	カラフルリネンカート(丸型) φ650×1027 イエロー	46,000	49,000			157								
8-8477-03	カラフルリネンカート(丸型) φ650×1027 ブラッドオレンジ	46,000	49,000			157								
8-8506-01	カラフルミニカート(ダストボックス付) ピンク 703×554×955 CMCD-P	147,000	154,00											

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025 頁	サンクアスト2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ2025 頁	アズゾール2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカタログ 頁	実務対策カタログ 頁
0-3579-01	リント布 大 45cm×2m 004-004100	1,010	1,070			1318								
0-3581-11	カット綿 500g 4×4cm 001-10510	2,260	2,330			1310								
0-3581-12	カット綿 500g 8×8cm 001-012550	1,900	2,000			1310								
0-5707-01	洗髪足浴カート 本体 NN-22	482,000	552,000			1935								
0-676-01	個人ケース 81×65×60mm グリーン NSM-1G	210	230			279								
0-676-02	個人ケース 81×65×60mm ホワイト NSM-1W	210	230			279								
0-722-02	清拭車（ニューグリーン） 音声なし SI-501S	253,000	284,000			1924					342			
0-722-03	清拭車（ニューグリーン） SI-401S	220,000	247,000			1924					342			
0-722-04	清拭車（ニューグリーン） 音声なしブルー SI-501S-WB	264,000	296,000			1924					342			
0-722-05	清拭車（ニューグリーン） 音声なしピンク SI-501S-WP	264,000	296,000			1924					342			
0-722-06	清拭車（ニューグリーン） 音声なしシルバー SI-701S	352,000	394,000			1924					342			
0-7277-32	トロミーナ（とろみ調整食品）レギュラータイプ（2g×50本入）	1,480	1,290			1874					21			
0-7277-36	トロミーナ（とろみ調整食品）ソフトタイプ（2g×50本入）	1,480	1,290			1874					21			
0-7277-38	トロミーナ（とろみ調整食品）ハイバータイプ（2g×50本入）	1,880	1,790			1874					21			
0-7277-43	ゼリーナ（ゼリー調整食品）スタンダードタイプ 400g	4,880	4,380			22					458			
0-7277-44	ゼリーナ（ゼリー調整食品）ソフトタイプ 400g	3,580	3,280			22					458			
0-7596-01	ネオフイード栄養ボトル 600mL オレンジ 5個入 6417	2,540	3,010			1421					458			
0-7596-03	ネオフイード栄養ボトル06422 06422	2,540	3,010			—					458			
0-7816-11	くるくるチェアD（O型シート） KRU-172	106,000	110,000			1950					458			
0-7816-12	くるくるチェアD（穴無しシート） KRU-173	108,000	112,000			1950								
0-7816-13	くるくるチェアD（U型シート） KRU-174	106,000	110,000			1950								
0-901-01	マテリアルワゴン ゴールフ500 レギュラー	20,000	25,000	1044	1044	118								
0-901-02	マテリアルワゴン ゴールフ550 レギュラー	27,000	32,000	1044	1044	117								
0-901-12	マテリアルワゴン ゴールフ500 ワイド	23,000	28,000			118								
0-901-13	マテリアルワゴン ゴールフ550 ミニ	23,000	28,000	1047	1047	117								
0-901-14	マテリアルワゴン ゴールフ550 ワイド	27,000	32,000	1047	1047	117								
0-9151-21	イワツキ消毒セット SAタイプ 12セット入	2,180	2,300			1363					490			
0-9151-22	イワツキ消毒セット SBタイプ 12セット入	2,770	2,810			1363					490			
0-9179-01	デイスボーザブル赤洗管 100本入 赤洗管S	4,840	5,050			843								
0-9179-11	シリンジ用スプリング 10個入	940	1,020			843								
0-9179-12	シリンジ用アダプター（シリコン製）100個入	1,090	1,180			843								
0-9180-01	栄養剤ボトル（デイスボーザブル）ゴム管付き	810	870			1421								
0-9443-01	ノンスリップバルブシート 1袋（10枚入） No.800	2,770	2,950			1599					458			
0-9443-02	ノンスリップバルブシート 1袋（10枚入） No.1200	4,120	4,390			1599								
0-9443-03	ノンスリップバルブシート 1袋（10枚入） No.1500	5,330	5,680			1599								
0-9443-04	ノンスリップバルブシート 1袋（10枚入） No.2000	6,920	7,380			1599								
0-9894-01	イェルリガードルハンガー 大	19,900	24,000			1295								
0-9894-02	イェルリガードルハンガー 中	17,900	22,000			1295								
1-1294-11	ポットミル回転台 ANZ-72D	247,000	250,000	303	303									
1-1341-04	デジタル攪拌機（ブラシレスタイプ） 375rpm BLG-4D	145,800	130,700	195	195									
1-1409-07	サンプル瓶 10個入り 25mL 736	1,200	1,290	1522	1522									
1-1412-03	三角フラスコ 250mL 1462	720	740											
1-1434-01	ステンレス保管庫 ACS-750K	143,000	187,000	855	855								459	
1-1434-02	ステンレス保管庫 ACS-900K	163,000	211,000	855	855									
1-1434-03	ステンレス保管庫 ACS-1200K	192,000	246,000	855	855									
1-1434-04	ステンレス保管庫 ACS-1500K	202,000	258,000	855	855									
1-1434-05	ステンレス保管庫 ACS-1800K	229,000	290,000	855	855									
1-1434-06	ステンレス保管庫 ACS-750H	177,000	228,000	855	855									
1-1434-07	ステンレス保管庫 ACS-900H	196,000	251,000	855	855									
1-1434-08	ステンレス保管庫 ACS-1200H	239,000	302,000	855	855									
1-1434-09	ステンレス保管庫 ACS-1500H	262,000	330,000	855	855									
1-1434-10	ステンレス保管庫 ACS-1800H	296,000	370,000	855	855									
1-1435-01	ステンレス保管庫 ACS-750KG	157,000	204,000	855	855									
1-1435-02	ステンレス保管庫 ACS-900KG	179,000	230,000	855	855									
1-1435-03	ステンレス保管庫 ACS-1200KG	214,000	272,000	855	855									
1-1435-04	ステンレス保管庫 ACS-1500KG	228,000	289,000	855	855									
1-1435-05	ステンレス保管庫 ACS-1800KG	261,000	328,000	855	855									
1-1435-06	ステンレス保管庫 ACS-750HG	190,000	244,000	855	855									
1-1435-07	ステンレス保管庫 ACS-900HG	213,000	271,000	855	855									
1-1435-08	ステンレス保管庫 ACS-1200HG	261,000	328,000	855	855									
1-1435-09	ステンレス保管庫 ACS-1500HG	289,000	362,000	855	855									
1-1435-10	ステンレス保管庫 ACS-1800HG	328,000	408,000	855	855									
1-1520-01	アルミホイル 250mm×11um×8m	280	360	2006	2006	860					70		570	
1-1520-02	アルミホイル 250mm×11um×16m	550	770	2006	2006	860					70		570	
1-1520-03	アルミホイル 300mm×13um×25m	900	1,220	2006	2006	860					70		570	
1-1520-04	アルミホイル 300mm×13um×50m	1,800	2,300	2006	2006	860					70		570	
1-1520-05	アルミホイル 300mm×13um×100m	3,500	4,200	2006	2006	860					70		570	
1-1520-51	アルミホイル 250mm×11um×8m 120本入	30,200	44,000	2006	2006	860					70		570	
1-1520-52	アルミホイル 250mm×11um×16m 120本入	59,500	89,000	2006	2006	860					70		570	
1-1520-53	アルミホイル 300mm×13um×25m 30本入	24,300	34,000	2006	2006	860					70		570	
1-1520-54	アルミホイル 300mm×13um×50m 20本入	32,400	42,000	2006	2006	860					70		570	
1-1520-55	アルミホイル 300mm×13um×100m 12本入	38,000	47,000	2006	2006	860					70		570	
1-1736-01	アルミナ焼成用容器 角型×つば 90角×50mm SSA-Tサヤ 90角	9,200	11,500	1863	1863									
1-1736-02	アルミナ焼成用容器 角型×つば 100角×50mm SSA-Tサヤ 100角	10,800	13,500	1863	1863									
1-1736-03	アルミナ焼成用容器 角型×つば 120角×60mm SSA-Tサヤ 120角	15,000	19,000	1863	1863									
1-1736-04	アルミナ焼成用容器 角型×つば 150角×50mm SSA-Tサヤ 150角	17,300	22,000	1863	1863									
1-1736-05	アルミナ焼成用容器 角型×つば 200角×100mm SSA-Tサヤ 200角	25,300	30,000	1863	1863									
1-1736-11	アルミナ焼成用容器 角型×つば 90角×50mm用 SSA-Tサヤ用フタ 90角	3,600	4,500	1863	1863									
1-1736-12	アルミナ焼成用容器 角型×つば 100角×50mm用 SSA-Tサヤ用フタ 100角	4,500	5,700	1863	1863									
1-1736-13	アルミナ焼成用容器 角型×つば 120角×60mm用 SSA-Tサヤ用フタ 120角	6,600	8,300	1863	1863									
1-1736-14	アルミナ焼成用容器 角型×つば 150角×50mm用 SSA-Tサヤ用フタ 150角	8,300	11,000	1863	1863									
1-1736-15	アルミナ焼成用容器 角型×つば 200角×100mm用 SSA-Tサヤ用フタ 200角	12,700	15,000	1863	1863									
1-1757-01	保温・保冷ビーカー 250mL T250 1351	21,600	22,100	1718	1718									
1-1757-03	保温・保冷ビーカー 2000mL T2000 1353	69,600	71,000	1718	1718									
1-1796-01	ステンレス両開きクランプ（固定ムフ付） 大 NCS-4S	6,800	7,300	1819	1819									
1-1796-02	ステンレス両開きクランプ（固定ムフ付） 中 NCS-3S	6,500	6,600	1819	1819									
1-1796-03	ステンレス両開きクランプ（固定ムフ付） 小 NCS-2S	6,200	6,300	1819	1819									
1-1797-01	ステンレス両開きクランプ（自在ムフ付） 大 NCR-4S	6,800	7,500	1819	1819									
1-1797-02	ステンレス両開きクランプ（自在ムフ付） 中 NCR-3S	6,500	6,900	1819	1819									
1-1797-03	ステンレス両開きクランプ（自在ムフ付） 小 NCR-2S	6,200	6,500	1819	1819									
1-1927-11	ブラレンズ生物顕微鏡用 暗視野観察プレート SL-700-DF	25,000	22,000	767	767									
1-1927-12	ブラレンズ生物顕微鏡用 位相差観察キット 低倍率 SL-700DC1	130,000	110,000	767	767									
1-1927-13	ブラレンズ生物顕微鏡用 位相差観察キット 高倍率 SL-700DC2	140,100	120,000	767	767									
1-1927-14	ブラレンズ生物顕微鏡 インフュニティ Cマウントアダプター（SL-700シリーズ用） ACQ-070	19,900	16,000	767	767									
1-1927-15	ブラレンズ生物顕微鏡 インフュニティ デュオユーザー SL-700 DFS	10,500	8,800	767	767									
1-1927-24	ブラレンズ生物顕微鏡 インフュニティ用 対物レンズ（倍率60×） SL-700 OB.J60X	29,500	24,000	767	767									
1-1927-26	ブラレンズ生物顕微鏡 インフュニティ用 対物レンズ（倍率2×） SL-700 OB.J2X	30,000	25,000	767	767									
1-1927-32	ブラレンズ生物顕微鏡 SL-800T	182,000	173,000	767	767									
1-1927-33	ブラレンズ生物顕微鏡 SL-800-PLZ	51,500	42,000	767	767									
1-1929-11	傾立顕微鏡 40〜400× RD-50	410,000	390,000	770	770									
1-1959-01	メスシリンダー カスタムA 5mL	1,450	1,900	1735	1735									
1-1959-02	メスシリンダー カスタムA 10mL	1,450	1,900	1735	1735									
1-1959-03	メスシリンダー カスタムA 20mL	1,780	1,900	1735	1735									
1-1959-07	メスシリンダー カスタムA 200mL	3,300	3,400	1735	1735									
1-2072-01	液量計（円錐形・ハイグラス）10mL	2,180	2,400	1740										

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025	サンクアスト2025	ナビス2024	サニーフーズ2024	設備2024	アズビエア2025	アズゾール2021	ナビス2023	レンタルカタログ	サイエンスカタログ	実需対策カタログ
I-2126-26-22	定温乾燥機(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-600V-R	217,000	229,000	29	29									
I-2126-31-22	定温乾燥機(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFWP-300V	172,000	181,000	29	29									
I-2126-32-22	定温乾燥機(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFWP-450V	199,000	210,000	29	29									
I-2126-35-22	定温乾燥機(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFWP-450V-R	199,000	210,000	29	29									
I-2155-01	保温・保冷ビーカー 250mL T-GL250 1395	31,600	32,300	1718	1718									
I-2373-01	アルミナ保護管 φ6 SSA-S 4A	11,400	14,900	1863	1863									
I-2373-02	アルミナ保護管 φ8 SSA-S 6	12,700	16,600	1863	1863									
I-2373-03	アルミナ保護管 φ13 SSA-S 6C	17,500	22,800	1863	1863									
I-2619-01	ステンレス製ワゴン 600×450×800mm 2段 引き出し無 WG2-600K	46,400	55,600	1046	1046									
I-2619-02	ステンレス製ワゴン 750×450×800mm 2段 引き出し無 WG2-750K	49,500	59,100	1046	1046									
I-2619-03	ステンレス製ワゴン 900×450×800mm 2段 引き出し無 WG2-900K	52,400	62,500	1046	1046									
I-2619-04	ステンレス製ワゴン 750×600×800mm 2段 引き出し無 WG2-750H	59,800	71,400	1046	1046									
I-2619-05	ステンレス製ワゴン 900×600×800mm 2段 引き出し無 WG2-900H	64,500	77,200	1046	1046									
I-2620-01	ステンレス製ワゴン 600×450×800mm 3段 引き出し無 WG3-600K	53,900	64,400	1046	1046									
I-2620-02	ステンレス製ワゴン 750×450×800mm 3段 引き出し無 WG3-750K	58,100	69,500	1046	1046									
I-2620-03	ステンレス製ワゴン 900×450×800mm 3段 引き出し無 WG3-900K	62,300	74,400	1046	1046									
I-2620-04	ステンレス製ワゴン 750×600×800mm 3段 引き出し無 WG3-750H	74,400	88,900	1046	1046									
I-2620-05	ステンレス製ワゴン 900×600×800mm 3段 引き出し無 WG3-900H	78,200	93,400	1046	1046									
I-2710-07	テドラー (R) バッグ2つロキヤップ付 30L	10,100	14,700	612	612									
I-2720-01	ステンレス製ワゴン 600×450×800mm 2段 引出し付 WGO2-600K	71,600	85,400	1046	1046									
I-2720-02	ステンレス製ワゴン 750×450×800mm 2段 引出し付 WGO2-750K	80,100	95,700	1046	1046									
I-2720-03	ステンレス製ワゴン 900×450×800mm 2段 引出し付 WGO2-900K	86,200	104,000	1046	1046									
I-2720-04	ステンレス製ワゴン 750×600×800mm 2段 引出し付 WGO2-750H	87,700	105,000	1046	1046									
I-2720-05	ステンレス製ワゴン 900×600×800mm 2段 引出し付 WGO2-900H	95,200	114,000	1046	1046									
I-2721-01	ステンレス製ワゴン 600×450×800mm 3段 引出し付 WGO3-600K	79,000	94,200	1046	1046									
I-2721-02	ステンレス製ワゴン 750×450×800mm 3段 引出し付 WGO3-750K	88,800	106,000	1046	1046									
I-2721-03	ステンレス製ワゴン 900×450×800mm 3段 引出し付 WGO3-900K	96,300	115,000	1046	1046									
I-2721-04	ステンレス製ワゴン 750×600×800mm 3段 引出し付 WGO3-750H	103,000	123,000	1046	1046									
I-2721-05	ステンレス製ワゴン 900×600×800mm 3段 引出し付 WGO3-900H	109,000	130,000	1046	1046									
I-2725-01	スマートカット(ガラスカッター) Q22.4300	232,000	249,000	1291	1291									
I-2725-11	スマートカット交換用カッター刃 115.4305	31,000	33,000	1291	1291									
I-2746-01	化学防護服 M 4520 M	870	930	2301	2301									
I-2746-02	化学防護服 L 4520 L	870	930	2301	2301									
I-2746-03	化学防護服 XL 4520 XL	870	930	2301	2301									
I-2746-04	化学防護服 XXL 4520 XXL	870	930	2301	2301									
I-2876-11	ACアダプター VSM-532EK	4,400	4,800	487	487									
I-2898-01	ステンレス角ムッフ SUG-101	3,200	3,400	1824	1824								522	
I-2898-02	ステンレス角ムッフ SUG-102	5,400	5,600	1824	1824									
I-2900-01	チェーンクランプ	4,490	4,690	1823	1823									
I-2901-04	アズラボ石英セル (テフロン枠付き4面透) Q-214	22,160	22,500	1326	1326									
I-2901-05	アズラボ石英セル (テフロン枠付き2面透明) Q-114	20,440	20,700	1326	1326									
I-2902-04	アズラボ石英セル (2面透明) Q-104	6,100	6,250	1326	1326									
I-2902-10	アズラボ石英セル (2面透明) Q-310	15,800	16,100	1326	1326									
I-2918-61	ドライキャビ 中湿度用 (25～50%RH) TDCシリーズ DXタイプ TDC-160-DX	129,000	134,000	950	950									
I-2918-62	ドライキャビ 中湿度用 (25～50%RH) TDCシリーズ DXタイプ TDC-300-DX	204,000	214,000	950	950									
I-2919-61	ドライキャビ 低湿度用 (10～50%RH) TDCシリーズ P2タイプ TDC-160-P2	155,000	160,000	950	950									
I-2919-62	ドライキャビ 低湿度用 (10～50%RH) TDCシリーズ P2タイプ TDC-300-P2	247,000	257,000	950	950									
I-2919-63	ドライキャビ 低湿度用 (10～50%RH) TDCシリーズ P2タイプ TDC-500-P2	329,000	339,000	950	950									
I-299-01	高速スタンプミル ANS-143PL	425,000	468,000	320	320									
I-299-02	高速スタンプミル ANS-143PS	503,000	541,000	320	320									
I-300-01	自動乳鉢 ANM-150	358,000	364,000	320	320									
I-300-02	自動乳鉢 ANM-200	376,000	382,000	320	320									
I-300-03	自動乳鉢 AMM-1400	678,000	697,000	320	320									
I-301-10	自動乳鉢用 メノー乳鉢アダプター AM-145	48,500	63,000	320	320									
I-3394-01	角型ムッフ 中-SH型-赤	960	1,020	1824	1824									
I-3394-02	角型ムッフ ツメ-SH型-赤	1,400	1,460	1824	1824									
I-3395-01	両開回転式クランプ ムッフ付 小 SH型-赤 小SH型-赤	2,030	2,230	1819	1819									
I-3395-02	両開回転式クランプ ムッフ付 中 SH型-赤 中SH型-赤	2,320	2,520	1819	1819									
I-3395-03	両開回転式クランプ ムッフ付 大 SH型-赤 大SH型-赤	2,360	2,560	1819	1819									
I-3408-02	流し台 (1槽シンク) HP1-450	56,200	67,200	838	838			143						
I-3408-04	流し台 (1槽シンク) HP1-600	63,600	76,100	838	838									
I-3408-05	流し台 (1槽シンク) HP1-750	80,200	95,800	838	838									
I-3408-06	流し台 (1槽シンク) HP1-900	86,500	104,000	838	838									
I-3408-07	流し台 (1槽シンク) HP1-1200	105,000	126,000	838	838									
I-3408-08	流し台 (1槽シンク) HP1-1500	136,000	163,000	838	838									
I-3408-09	流し台 (1槽シンク) HP1-1800	156,000	217,000	838	838			143						
I-3410-03	流し台 (2槽シンク) HP2-1000	101,400	122,000	839	839									
I-3410-04	流し台 (2槽シンク) HP2-1200	82,600	98,600	839	839									
I-3454-14	薬品保管庫 (ダイヤル錠型) ホワイト 515×380×880mm N-230R-D-OW	51,600	53,200	876	876									
I-3454-15	薬品保管庫 (ダイヤル錠型) ホワイト 880×380×880mm N-330R-D-OW	69,500	71,600	876	876									
I-3454-16	薬品保管庫 (ダイヤル錠型) ホワイト 880×380×1750mm N-360R-D-OW	93,600	96,700	876	876									
I-4017-21	ビュアポート 小型純水製造装置 PP-102×103用(ハンドシャワー(スプライスホース付き))	16,000	18,000	1462	1462									
I-4018-04	ビュアポート 小型純水製造装置用イオン交換樹脂 PP-201用 イオン交換樹脂 (PP-201用)	90,000	105,000	1462	1462									
I-4018-05	ビュアポート 小型純水製造装置用イオン交換樹脂 PP-103用	16,000	17,000	1462	1462									
I-4211-03	真空脱泡装置 VD-VW	282,000	305,000	204	204									
I-4970-01	化学防護服 XL 4540PLUS XL	1,750	1,870	2299	2299									
I-4970-02	化学防護服 L 4540PLUS L	1,750	1,870	2299	2299									
I-4970-03	化学防護服 M 4540PLUS M	1,750	1,870	2299	2299									
I-4971-01	化学防護服 XL 4565 XL	2,250	2,400	2299	2299									
I-4971-02	化学防護服 L 4565 L	2,250	2,400	2299	2299									
I-4971-03	化学防護服 M 4565 M	2,250	2,400	2299	2299									
I-5037-61	ブルックフィールド デジタル粘度計 LVDPPlus XDVP1LVTJB0U00	1,080,000	1,210,000	695	695									
I-5037-62	ブルックフィールド デジタル粘度計 RVDVPlus XDVP1RVTJB0U00	1,080,000	1,210,000	695	695									
I-5037-63	ブルックフィールド デジタル粘度計 HADVPlus XDVP1HATJB0U00	1,080,000	1,210,000	695	695									
I-5037-64	ブルックフィールド デジタル粘度計 HBDVPlus XDVP1HBTB0U00	1,230,000	1,360,000	695	695									
I-5037-65	ブルックフィールド粘度計 UL低粘度アダプターセット付 オープン型 ULA-EY-LVDVPL	1,660,000	1,860,000	695	695									
I-5037-66	ブルックフィールド粘度計 UL低粘度アダプターセット付 クローズ型 ULA-EZY-LVDVPL	1,750,000	1,960,000	695	695									
I-5057-11	マッフル炉 314×468×396mm	381,800	462,500	160	160									
I-5057-12	マッフル炉 415×503×441mm	509,000	707,000	160	160									
I-5057-13	マッフル炉 510×608×520mm	727,000	936,000	160	160									
I-5057-14	マッフル炉 600×748×604mm	915,000	1,090,000	160	160									
I-5057-15	マッフル炉 670×883×734mm	1,306,000	1,330,000	160	160									
I-5122-01	高トルク低速攪拌機 回転計無し DC-300E	209,800	199,900	195	195									
I-5331-01	特殊耐火ルツボ 65mL CP40	4,200	5,000	1860	1860									
I-5331-02	特殊耐火ルツボ 115mL CP50	5,600	6,700	1860	1860									
I-5331-03	特殊耐火ルツボ 209mL CP83	6,000	7,200	1860	1860									
I-5331-04	特殊耐火ルツボ 580mL CP85	10,500	12,600	1860	1860									
I-5337-01	焼成用セッター (アルミナ SSA-T) 50×50×1mm SSA-T 50×1mm	1,600	3,200	1865	1865									
I-5337-02	焼成用セッター (アルミナ SSA-T) 50×50×1.5mm SSA-T 50×1.5mm	2,000	4,000	1865	1865									
I-5337-03	焼成用セッター (アルミナ SSA-T) 100×100×1mm SSA-T 100×1mm	3,100	6,200	1865	1865									
I-5337-04	焼成用セッター (アルミナ SSA-T) 100×100×1.5mm SSA-T 100×1.5mm	3,800	7,600	1865	1865									
I-5337-05	焼成用セッター (アルミナ SSA-T) 150×150×1mm SSA-T 150×1mm	4,500	9,000	1865	1865									
I-5														

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンタアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レントルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策力 タログ 頁
J-684-02	高真空ポンプ油ネオバック1L SY	34,800	35,100	413	413									
J-6919-02	TX750D クリーンフォーム ESD 1袋 (500本入)	25,700	23,200	2495	2495									
J-6970-06	オートクレープ袋 (商業用) 610×910mm 1袋 (100枚入) H131852436	45,000	39,800	2163	2163									
J-7194-01	シクネスゲージ 9枚組 172MA	1,200	1,300	750	750									
J-7194-02	シクネスゲージ 19枚組 100MY	4,000	4,300	750	750									
J-7194-03	シクネスゲージ 25枚組 100MZ	4,900	5,300	750	750									
J-7613-02	ポータブルヒュームフード (ファンユニット) L型 (耐酸タイプ)	231,000	241,000	910	910									
J-7613-12	ポータブルヒュームフード ファンユニットM型インバーター インバーターM型	235,000	244,000	910	910									
J-7613-13	ポータブルヒュームフード ファンユニットM型インバーター 耐酸タイプ インバーターM型 (耐酸タイプ)	224,000	233,000	910	910									
J-7613-33	ポータブルヒュームフード ファンユニット L型	238,000	248,000	910	910									
J-7723-22	ホモミキサー タイマー付き HM-312	341,000	310,000	281	281									
J-7800-01	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 1000mL 005760-1000	18,700	19,700	1682	1682									
J-7800-02	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 2L 005760-2000	28,600	29,600	1682	1682									
J-7800-03	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 3L 005760-3000	41,600	42,600	1682	1682									
J-7801-01	セバラブルプラスチック (平面適合タイプ) 1000mL φ 146mm びん形 005770-1000	22,000	23,000	1682	1682									
J-7801-02	セバラブルプラスチック (平面適合タイプ) 2000mL φ 146mm びん形 005770-2000	37,400	38,400	1682	1682									
J-7802-01	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005710-1 TS28/42 1つ口 005710-1 (一つ口)	20,000	21,500	1682	1682									
J-7802-02	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005720-1 TS29/42 2つ口 005720-1 (二つ口)	23,000	24,500	1682	1682									
J-7802-03	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005730-1 TS28/42 3つ口 005730-1 (三つ口)	28,000	29,500	1682	1682									
J-7802-04	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005740-1 TS28/42 4つ口 005740-1 (四つ口)	34,000	35,500	1682	1682									
J-7803-01	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 300mL 005660-300	12,500	13,500	1682	1682									
J-7803-02	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 500mL 005660-500	15,000	16,000	1682	1682									
J-7803-03	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 1000mL 005660-1000	19,500	21,000	1682	1682									
J-7803-04	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 2L 005660-2000	26,000	27,000	1682	1682									
J-7803-05	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 3L 005660-3000	33,000	34,000	1682	1682									
J-7803-16	セバラブルプラスチック丸形 (平面適合タイプ) 5000mL 005660-50001	49,700	53,000	1682	1682									
J-7804-01	セバラブルプラスチック (平面適合タイプ) 200mL φ 94mm 筒形 005670-200	13,200	14,200	1682	1682									
J-7804-02	セバラブルプラスチック (平面適合タイプ) 500mL φ 94mm 筒形 005670-500	15,800	16,800	1682	1682									
J-7804-03	セバラブルプラスチック (平面適合タイプ) 1000mL φ 94mm 筒形 005670-1000	19,500	21,000	1682	1682									
J-7805-01	セバラブルプラスチック (平面適合タイプ) 2000mL φ 138mm びん形 005670-2000	27,900	29,000	1682	1682									
J-7806-01	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005610-1 TS24/40 1つ口 005610-1 (一つ口)	14,500	16,000	1682	1682									
J-7806-02	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005620-1 TS24/40 2つ口 005620-1 (二つ口)	18,500	20,000	1682	1682									
J-7806-03	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005630-1 TS24/40 3つ口 005630-1 (三つ口)	24,000	26,000	1682	1682									
J-7806-04	セバラブルカバー (平面適合タイプ) 005640-1 TS24/40 4つ口 005640-1 (四つ口)	28,000	30,000	1682	1682									
J-7884-12	ビュアスペース 交換用プレフィルター PSVK-PF	900	1,050	2406	2406			340	108					
J-7918-21	バーシロンチューブ2001 φ2×φ4mm 1巻 (15m) AE3001502	14,800	22,800	1876	1876									
J-7918-22	バーシロンチューブ2001 φ3×φ5mm 1巻 (15m) AE3001517	15,400	34,300	1876	1876									
J-7918-25	バーシロンチューブ2001 φ6×φ8mm 1巻 (15m) AE3001520	29,600	33,700	1876	1876									
J-7918-26	バーシロンチューブ2001 φ7×φ10mm 1巻 (15m) AE3001505	44,800	47,900	1876	1876									
J-7918-29	バーシロンチューブ2001 φ1.59×φ4.76 1巻 (15m) AE300003	61,200	22,500	1876	1876									
J-8209-03	ウェハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ-VIRTUAL VPW6300AR-X	260,000	247,000	2578	2578									
J-8233-01	ダンシングミルセット ALM-90DM	258,000	266,000	291	291									
J-8233-12	ダンシングミル用 アルミ乳棒 AL-9B	11,000	12,000	291	291									
J-8233-13	ダンシングミル用 シリコンヘラ AL-9H	6,200	7,000	291	291									
J-8296-21	耐切削手袋 S CR-IJ	1,700	1,710	2272	2272									
J-8296-22	耐切削手袋 M CR-IJ	1,700	1,710	2272	2272									
J-8296-23	耐切削手袋 L CR-IJ	1,700	1,710	2272	2272									
J-8316-01	アルミするつば (SSA-S) 本体 30mL B1	2,300	2,900	1860	1860									
J-8316-02	アルミするつば (SSA-S) 本体 50mL B2	3,700	4,650	1860	1860									
J-8316-03	アルミするつば (SSA-S) 本体 100mL B3	5,600	7,000	1860	1860									
J-8316-04	アルミするつば (SSA-S) 本体 150mL B4	8,400	10,500	1860	1860									
J-8316-05	アルミするつば (SSA-S) 本体 280mL B5	9,900	12,400	1860	1860									
J-8316-06	アルミするつば (SSA-S) 本体 500mL B6	20,400	25,500	1860	1860									
J-8316-07	アルミするつば (SSA-S) 本体 1000mL B7	24,800	31,000	1860	1860									
J-8320-01	アルミするつば (SSA-S) フタ 30mL用 b1	1,400	1,900	1860	1860									
J-8320-02	アルミするつば (SSA-S) フタ 50mL用 b2	2,100	2,650	1860	1860									
J-8320-03	アルミするつば (SSA-S) フタ 100mL用 b3	2,800	3,500	1860	1860									
J-8320-04	アルミするつば (SSA-S) フタ 150mL用 b4	3,800	4,750	1860	1860									
J-8320-05	アルミするつば (SSA-S) フタ 280mL用 b5	4,500	5,650	1860	1860									
J-8320-06	アルミするつば (SSA-S) フタ 500mL用 b6	9,600	12,000	1860	1860									
J-8320-07	アルミするつば (SSA-S) フタ 1000mL用 b7	12,700	15,900	1860	1860									
J-8321-01	焼成用セッター (アルミナ SSA-S) 50×2.5mm SSA-S 50×2.5mm	1,000	1,300	1865	1865									
J-8321-02	焼成用セッター (アルミナ SSA-S) 100×2.5mm SSA-S 100×2.5mm	2,800	3,700	1865	1865									
J-8321-03	焼成用セッター (アルミナ SSA-S) 150×2.5mm SSA-S 150×2.5mm	3,600	4,700	1865	1865									
J-8391-08	時計皿 φ250mm 213216607	16,900	17,300	1710	1710									
J-8395-01	保存瓶 250mL 242050109	11,500	11,800	1708	1708									
J-8395-04	保存瓶 2000mL 242051002	19,400	19,900	1708	1708									
J-8398-04	試薬瓶 (広口・栓付き) (デュラン(R)) 白 500mL 211854404	10,500	10,100	1596	1596									
J-8398-05	試薬瓶 (広口・栓付き) (デュラン(R)) 白 1000mL 211855408	19,100	19,600	1596	1596									
J-8400-03	試薬瓶 (栓付き) (デュラン(R)) 白 100mL 211652407	5,700	5,200	1596	1596									
J-8400-07	試薬瓶 (栓付き) (デュラン(R)) 白 2000mL 211656306	18,300	16,500	1596	1596									
J-8401-07	厚手ビーカー 3L 211316805	19,200	19,700	1717	1717									
J-8401-08	厚手ビーカー 5L 211317304	28,800	29,500	1717	1717									
J-8403-02	ベトリディッシュ (DURAN(R)) φ 94×15mm 217554607	4,200	4,290	1089	1089									
J-8544-11	プラスチックワゴン 560×385×820mm 棚3段 Y101A	17,100	15,400	1033	1033									
J-8544-13	プラスチックワゴン 560×385×820mm 棚3段 Y101B	19,500	17,600	1033	1033									
J-8654-30	メスフラスコ (全量フラスコ・カスタムA) 1000mL 028050-1000	5,950	6,500	1729	1729									
J-8654-30-24	メスフラスコ 透明 1000mL カスタムA JCSS校正付	19,500	20,000	1729	1729									
J-877-02	カバーグラス 18×18mm 100枚×10箱入 01 010 30.PK10	3,900	3,700	1443	1443									
J-877-07	カバーグラス 24×40mm 100枚×10箱入 01 011 92.PK10	10,800	11,000	1443	1443									
J-8848-10	ビーカー 150mL 211062908	1,300	1,330	1715	1715									
J-8850-04	トールビーカー 600mL 211164804	2,400	2,450	1715	1715									
J-8850-05	トールビーカー 1L 211165406	4,300	3,850	1715	1715									
J-8850-06	トールビーカー 50mL 211161704	1,400	1,250	1715	1715									
J-8850-08	トールビーカー 800mL 211165303	3,600	3,250	1715	1715									
J-8942-01	流し台 (1槽シンク) KP1-400	36,600	43,800	838	838			143						
J-8942-02	流し台 (1槽シンク) KP1-450	37,700	45,100	838	838			143						
J-8942-03	流し台 (1槽シンク) KP1-500	40,000	47,800	838	838			143						
J-8942-04	流し台 (1槽シンク) KP1-600	41,100	49,100	838	838			143						
J-8942-05	流し台 (1槽シンク) KP1-750	76,500	91,100	838	838			143						
J-8942-06	流し台 (1槽シンク) KP1-900	83,500	99,600	838	838			143						
J-8942-07	流し台 (1槽シンク) KP1-1200	93,000	112,000	838	838			143						
J-8942-08	流し台 (1槽シンク) KP1-1500	125,000	150,000	838	838			143						
J-8942-09	流し台 (1槽シンク) KP1-1800	148,000	208,000	838	838			143						
J-8943-01	流し台 (1槽水切りシンク・右水槽) KPM1-750R	49,600	59,300	838	838			143						
J-8943-02	流し台 (1槽水切りシンク・右水槽) KPM1-900R	53,100	63,500	838	838			143						
J-8943-03	流し台 (1槽水切りシンク・右水槽) KPM1-1200R	74,200	88,600	838	838			143						
J-8943-04	流し台 (1槽水切りシンク・右水槽) HPM1-900R	77,800	92,700	838	838			143						
J-8943-05	流し台 (1槽水切りシンク・右水槽) HPM1-1200R	92,000	110,000	838	838			143						
J-8943-06	流し台													

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策カ タログ 頁
1-9000-32-22	定温乾燥機(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-600SB	231,000	242,000	23	23									
1-9000-33-22	定温乾燥機(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-600SB	279,000	293,000	23	23									
1-9000-34-22	定温乾燥機(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-300SB-R	199,000	208,000	23	23									
1-9000-35-22	定温乾燥機(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-450SB-R	231,000	242,000	23	23									
1-9000-36-22	定温乾燥機(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-600SB-R	279,000	293,000	23	23									
1-9001-52-22	定温乾燥機(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW-450SB	200,000	211,000	22	22									
1-9001-54-22	定温乾燥機(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW-300SB-R	186,000	195,000	22	22									
1-9001-55-22	定温乾燥機(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW-450SB-R	200,000	211,000	22	22									
1-9001-56-22	定温乾燥機(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW-600SB-R	236,000	249,000	22	22									
1-9002-41-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-300SB	138,000	144,000	22	22									
1-9002-42-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-450SB	155,000	162,000	22	22									
1-9002-43-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-600SB	193,000	202,000	22	22									
1-9002-44-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-300SB-R	138,000	144,000	22	22									
1-9002-45-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-450SB-R	155,000	162,000	22	22									
1-9004-41-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-300SB	150,000	157,000	22	22									
1-9004-42-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-450SB	169,000	177,000	22	22									
1-9004-43-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-600SB	209,000	219,000	22	22									
1-9004-44-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-300SB-R	150,000	157,000	22	22									
1-9004-45-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-450SB-R	169,000	177,000	22	22									
1-9004-46-22	定温乾燥機(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-600SB-R	209,000	219,000	22	22									
1-9005-41-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-300SB	165,000	173,000	52	52									
1-9005-42-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-450SB	192,000	202,000	52	52									
1-9005-44-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-900SB	289,000	306,000	52	52									
1-9007-31-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-300SB	144,000	151,000	52	52									
1-9007-32-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-450SB	169,000	177,000	52	52									
1-9007-33-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-600SB	198,000	208,000	52	52									
1-9007-34-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-900SB	249,000	263,000	52	52									
1-9106-01	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコンチューブ(ミリサイズ) φ1×φ2mm 1巻(15m) ABW1S1501	40,500	100,000	1874	1874									
1-9106-04	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコンチューブ(ミリサイズ) φ3×φ6mm 1巻(15m) ABW1S1525	43,300	48,500	1874	1874									
1-9106-05	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコンチューブ(ミリサイズ) φ4×φ6mm 1巻(15m) ABW1S1518	40,700	50,500	1874	1874									
1-9106-06	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコンチューブ(ミリサイズ) φ4×φ7mm 1巻(15m) ABW1S1539	47,400	67,800	1874	1874									
1-9106-08	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコンチューブ(ミリサイズ) φ5×φ8mm 1巻(15m) ABW1S1503	48,600	108,000	1874	1874									
1-9106-12	タイゴン(R)3350サニタリー用シリコンチューブ(ミリサイズ) φ7×φ10mm 1巻(15m) ABW1S1505	57,600	67,100	1874	1874									
1-9201-01	静電気除去ブラシ STAC140	8,500	9,600	2559	2559									
1-9201-02	静電気除去ブラシ STAC180	12,600	13,600	2559	2559									
1-9333-02	導電PTFEチューブ SI827-50 XA074-061913	53,700	53,800	1869	1869									
1-9346-11	シリコンハケ O66097	1,500	1,650	350	350									
1-9346-12	シリコンハケ O66096	1,500	1,650	350	350									
1-9346-13	シリコンハケ O66095	1,500	1,650	350	350									
1-9346-14	シリコンハケ O66094	1,640	1,800	350	350									
1-9346-15	シリコンハケ O66093	1,640	1,800	350	350									
1-9346-16	シリコンハケ O66092	1,640	1,800	350	350									
1-9524-01	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 1L TB1N	121,000	136,000	1648	1648									
1-9524-02	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 3L TB3N	178,000	207,000	1648	1648									
1-9524-03	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 5L TB5N	188,000	223,000	1648	1648									
1-9524-04	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 10L TB10N	247,000	292,000	1648	1648									
1-9524-05	ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 20L TB20N	317,000	362,000	1648	1648									
1-9786-01	アルミなるつぼ 本体 30mL SSA-H B1	1,050	1,700	1859	1859									
1-9786-02	アルミなるつぼ 本体 50mL SSA-H B2	1,850	2,900	1859	1859									
1-9786-03	アルミなるつぼ 本体 100mL SSA-H B3	2,550	4,000	1859	1859									
1-9786-04	アルミなるつぼ 本体 180mL SSA-H B4	3,800	5,900	1859	1859									
1-9786-05	アルミなるつぼ 本体 280mL SSA-H B5	4,500	7,000	1859	1859									
1-9786-06	アルミなるつぼ 本体 500mL SSA-H B6	8,600	13,400	1859	1859									
1-9786-07	アルミなるつぼ 本体 1000mL SSA-H B7	14,600	20,500	1859	1859									
1-9787-01	アルミなるつぼ フタ 30mL用 SSA-H B1	650	1,150	1859	1859									
1-9787-02	アルミなるつぼ フタ 50mL用 SSA-H B2	1,050	1,750	1859	1859									
1-9787-03	アルミなるつぼ フタ 100mL用 SSA-H B3	1,300	2,150	1859	1859									
1-9787-04	アルミなるつぼ フタ 150mL用 SSA-H B4	1,850	3,100	1859	1859									
1-9787-05	アルミなるつぼ フタ 280mL用 SSA-H B5	2,100	3,500	1859	1859									
1-9787-06	アルミなるつぼ フタ 500mL用 SSA-H B6	4,000	5,200	1859	1859									
1-9787-07	アルミなるつぼ フタ 1000mL用 SSA-H B7	6,000	7,800	1859	1859									
1-9788-01	角型ムッフ 平ネジ	570	660	1824	1824									
1-9788-02	角型ムッフ 蝶ネジ	550	650	1824	1824									
1-9788-03	角型ムッフ Tネジ	1,080	1,180	1824	1824									
1-9788-04	角型ムッフ ボルトネジ	590	690	1824	1824									
1-9788-05	角型ムッフ 爪付き	1,200	1,290	1824	1824									
1-9788-06	ムッフS型	760	830	1824	1824									
1-9788-07	ムッフV型	480	550	1824	1824									
1-9788-08	ムッフ 特大	1,440	1,520	1824	1824									
1-9948-01	両面テープNo.5000NS(再剥離タイプ) J1400	230	260	2018	2018								589	
1-9948-02	両面テープNo.5000NS(再剥離タイプ) J1350	450	490	2018	2018								589	
1-9948-03	両面テープNo.5000NS(再剥離タイプ) J1360	660	720	2018	2018								589	
1-9948-04	両面テープNo.5000NS(再剥離タイプ) J1370	900	990	2018	2018								589	
1-9948-05	両面テープNo.5000NS(再剥離タイプ) J1380	1,340	1,420	2018	2018								589	
1-9948-06	両面テープNo.5000NS(再剥離タイプ) J1390	2,220	2,440	2018	2018								589	
1-9963-05	ハンドディスプレイセンサー 500mL 分注容量50mL 1481	2,070	2,110	1204	1204								589	
1-9968-01	一般材料用 超強力両面テープ J0960	1,090	1,270	2017	2017									
1-9968-02	一般材料用 超強力両面テープ J0970	1,820	2,100	2017	2017									
1-9970-01	PVC(塩化ビニル樹脂)用 超強力両面テープ J0980	1,300	1,510	2017	2017									
1-9971-01	PE(ポリエチレン)用PP(ポリプロピレン)用 超強力両面テープ J0990	770	900	2017	2017									
1-9973-01	ゴム用 超強力両面テープ J1000	1,250	1,550	2017	2017									
1-9978-01	防水用 超強力両面テープ J2080	1,030	1,280	2017	2017									
1-9978-02	防水用 超強力両面テープ J2090	1,710	2,030	2017	2017									
2-2018-01	液体窒素容器 シーベル5L	115,000	130,000	1421	1421	1185							345	
2-2018-02	液体窒素容器 シーベル10L	135,000	152,000	1421	1421	1185							345	
2-2018-03	液体窒素容器 シーベル20L	256,000	358,000	1421	1421	1185							488	
2-2018-04	液体窒素容器シーベル30L(分断式台車付き)	377,000	562,000	1421	1421	1185							488	
2-2018-05	液体窒素容器シーベル50L	405,000	634,000	1421	1421	1185							488	
2-268-07	ビフネルロート(適合2-紐155mm)AF7	40,800	50,300	1793	1793									
2-268-08	ビフネルロート(適合2-紐240mm)AF-8M	60,900	69,300	1793	1793									
2-268-19	ビフネルロート(適合2-紐285mm)AF-8M	65,700	73,000	1793	1793									
2-2787-21	ブルックフィールド粘度計 LV0DV2T XDVT2TLVTJ00U00	1,530,000	1,780,000	695	695									
2-2787-22	ブルックフィールド粘度計 RVDV2T XDVT2RVTJ00U00	1,530,000	1,780,000	695	695									
2-2787-23	ブルックフィールド粘度計 HADV2T XDVT2HATJ00U00	1,530,000	1,780,000	695	695									
2-2787-24	ブルックフィールド粘度計 HBDV2T XDVT2HBTJ00U00	1,530,000	1,780,000	695	695									
2-2787-26	ブルックフィールド粘度計 UL低粘度アダプターセット付 オープン型 ULA-EY-LVDV2T	2,110,000	2,430,000	695	695									
2-2787-27	ブルックフィールド粘度計 UL低粘度アダプターセット付 クローズ型 ULA-EZY-LVDV2T	2,200,000	2,530,000	695	695									
2-366-02	分注器リデュセント 0.5-5mL	42,500	47,000	1203	1203									
2-366-03	分注器リデュセント 1-10mL	42,500	47,000	1203	1203									
2-4311-34	マスクフィッティンググスター用サンプリングチューブ(ペアチューブ) 1.5m 5本入	6,500	7,000	2204	2204	433								
2-447														

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策カ タログ 頁
2-4575-01	ハニカムラック 0.5・1.5・2.0m用 ホワイト 10個入り 1577-550W	9,900	11,000	1137	1137									
2-4595-01	二槽式展開槽 022.5155	48,000	54,000	1290	1290									
2-4595-04	二槽式展開槽 022.5255	96,000	108,000	1290	1290									
2-4595-05	二槽式展開槽 022.5256	104,000	117,000	1290	1290									
2-4623-01	ディスプレイ 96穴プレート 1箱(100枚入)	10,200	11,700	1127	1127									
2-4734-01	プロビナPCRチューブ 2mL(ドームトップ)未滅菌 1袋(1000本入) T325-IN	5,400	4,800	1098	1098									
2-475-31	ヘルマ石英セル ウльтраマイクロ 105-201-15-40	76,500	79,000	1329	1329									
2-4764-01	試薬スプレー 100mL 022.6100	43,000	49,000	1712	1712									
2-4771-21	UVランプ(254nm/366nm切替) 022.9160	187,000	200,000	1297	1297									
2-4771-32	UVランプ用 ビューイングボックス 022.9060	174,000	188,000	1297	1297									
2-478-04	ディスプレイ 握持棒 1箱(100本入) 939	770	790	1333	1333									
2-4884-01	包埋リング 1000個入 白 M460	24,800	23,500	1435	1435	904								
2-4952-01	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト800	338,000	356,000	929	929									
2-4952-02	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト800	416,000	429,000	929	929									
2-4952-03	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト1000	536,000	568,000	929	929									
2-4952-04	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト800Xモニター付き	511,000	526,000	929	929									
2-4952-05	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト800Xモニター付き	592,000	613,000	929	929									
2-4952-06	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト1000Xモニター付き	748,000	779,000	929	929									
2-4952-07	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト(コンセント付き) 600PG	368,000	388,000	929	929									
2-4952-08	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト(コンセント付き) 800PG	447,000	472,000	929	929									
2-4952-09	ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト(コンセント付き) 1000PG	566,000	600,000	929	929									
2-4952-10	ガス置換型アクリルグローブBOX エアタイトモニター付きPG(コンセント付き) 600OX	545,000	566,000	929	929									
2-4952-11	ガス置換型アクリルグローブBOX エアタイトモニター付きPG(コンセント付き) 800OX	623,000	649,000	929	929									
2-4952-12	ガス置換型アクリルグローブBOX エアタイトモニター付きPG(コンセント付き) 1000OX	775,000	808,000	929	929									
2-4968-03	ビベットチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 フィルター付 50本/ラック×10ラック 4411-SF	110,000	95,000	1183	1183									
2-4969-03	ビベットチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 フィルター付 50本/ラック×10ラック 4421-SF	87,600	79,000	1183	1183									
2-4970-01	色が変わる保冷ラック 5個入 5630-T6	71,200	63,000	1140	1140									
2-5141-02	SPE用バキュームマニホールド DL型12ポート 57044	160,000	166,000	1315	1315									
2-5488-12	通気管 20個×4袋 91015-I	11,300	12,900	1776	1776									
2-5488-13	通気管 40個×4袋 91015-I	16,500	18,800	1776	1776									
2-6363-01	ビベットポンプ F37904-0002	7,300	6,600	1208	1208									
2-6779-27-64	ノンフロン 家用冷蔵庫ショーケース 165L レンタル30日 MPR-S150H-PJ	42,000	33,600			2057								
2-6779-28-64	家用冷蔵庫 MPR-S300H-PJ レンタル30日	33,600	42,000			2057						95		
2-6998-21	セルカウンタープレート 改良ノイバウエル 1箱(10枚入) 177-112C	2,700	3,000	1455	1455								97	
2-6998-22	セルカウンタープレート ビルケルチュルク 1箱(10枚入) 177-212C	2,700	3,000	1455	1455									
2-6998-23	セルカウンタープレート トーマ 1箱(10枚入) 177-312C	2,700	3,000	1455	1455									
2-7415-01	NICHIRYO Le (0.5〜10 μL)	18,000	19,000	1151	1151									
2-7415-02	NICHIRYO Le (2〜20 μL)	18,000	19,000	1151	1151									
2-7415-03	NICHIRYO Le (10〜100 μL)	18,000	19,000	1151	1151									
2-7415-04	NICHIRYO Le (20〜200 μL)	18,000	19,000	1151	1151									
2-7415-05	NICHIRYO Le (100〜1000 μL)	18,000	19,000	1151	1151									
2-759-01	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHN3-2	31,100	34,000	681	681									
2-759-03	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSN3-Ha	41,800	45,800	681	681									
2-759-04	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSN3-H2	41,800	45,800	681	681									
2-759-05	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSN1-Ha	52,300	57,400	681	681									
2-759-06	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSN1-H2	52,300	57,400	681	681									
2-759-07	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSS-3	116,600	127,000	681	681									
2-759-08	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHN1-O2	41,400	45,400	681	681									
2-759-09	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHN1-N2	41,400	45,400	681	681									
2-759-10	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHN1-Ar	41,400	45,400	681	681									
2-759-11	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSS-5	96,600	106,000	681	681									
2-759-12	精密圧力調整器 (SRS-HS) GHSS-SH	105,000	115,000	681	681									
2-7776-03	コニカル液量計 (PMP製) 500mL 1424	3,700	3,890	1739	1739									
2-7833-11-22	ハイテンプオープン (ETTAS) 出荷前点検検査書付き HTO-300S	322,000	339,000	33	33									
2-7833-12-22	ハイテンプオープン (ETTAS) 出荷前点検検査書付き HTO-450S	394,000	414,000	33	33									
2-8102-11	凍結乾燥器用フラスコ・瓶用多岐管 PMH-4AAS	126,000	134,000	48	48									
2-8102-12	凍結乾燥器用ドライチャージャー DRG-2LAS	246,000	263,000	48	48									
2-9135-01	水槽(硫酸ガラス) 500	4,000	3,600	1394	1394									
2-9135-04	水槽(硫酸ガラス) 3500	21,800	19,800	1394	1394									
2-9174-01	水トラップ S10001	25,800	28,900	1319	1319									
2-9175-01	ステンレス加圧容器 (TPシリーズ) TP300	71,000	82,000	1647	1647									
2-9175-02	ステンレス加圧容器 (TPシリーズ) TP500	76,000	87,000	1647	1647									
2-9175-03	ステンレス加圧容器 (TPシリーズ) TP100	81,000	92,000	1647	1647									
2-924-12	油回転真空ポンプAVR0用チューブジョイント φ12	5,900	6,240	404	404									
2-928-13	油回転真空ポンプAVR0用チューブジョイント φ12	3,600	3,800	404	404								434	
2-943-01	エコノミー油回転真空ポンプ 42/50 (L/min) AOP42C	22,500	22,900	406	406									
2-943-02	エコノミー油回転真空ポンプ 70/84 (L/min) AOP70C	26,500	26,900	406	406									
2-943-03	エコノミー油回転真空ポンプ 100/114 (L/min) AOP100C	34,500	35,000	406	406									
2-9501-01	クールブロックバス (ビーズ・ウォーターバス兼用) MC-01N	252,000	228,000	142	142									
2-9501-12	クールブロックバス (ビーズ・ウォーターバス兼用) 用 ハーフブロック 0.5mLチューブ 15本用 MC-B0.5H	11,600	11,000	142	142									
2-9501-14	クールブロックバス (ビーズ・ウォーターバス兼用) 用 ブロック 15mL遠心チューブ 15本用 MC-B17	23,300	22,300	142	142									
2-9501-15	クールブロックバス (ビーズ・ウォーターバス兼用) 用 ブロック 50mL遠心チューブ 6本用 MC-B29	23,300	22,300	142	142									
2-9501-16	クールブロックバス (ビーズ・ウォーターバス兼用) 用 ビーズバス槽 MC-BD	42,300	38,000	142	142									
2-9625-01	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 5mPa・s 5 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-02	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 10mPa・s 10 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-03	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 100mPa・s 100 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-04	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 500mPa・s 500 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-05	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 1000mPa・s 1000 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-06	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 5000mPa・s 5000 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-07	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 12500mPa・s 12500 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-08	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 30000mPa・s 30000 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-09	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 60000mPa・s 60000 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9625-10	ブルックフィールド シリコ標準粘度液 100000mPa・s 100000 CPS	52,000	62,000	698	698									
2-9670-02	密閉容器 1.5L 7015-61-101	8,000	6,800	1564	1564									
2-9823-01	カラー一面鏡クランプ 極小 黒	1,700	1,750	1820	1820									
2-9823-02	カラー一面鏡クランプ 小 赤	2,280	2,360	1820	1820									
2-9823-03	カラー一面鏡クランプ 小 黒	1,900	1,970	1820	1820									
2-9823-04	カラー一面鏡クランプ 中 赤	2,580	2,660	1820	1820									
2-9823-05	カラー一面鏡クランプ 中 黒	2,200	2,270	1820	1820									
2-9823-06	カラー一面鏡クランプ 大 赤	2,630	2,710	1820	1820									
2-9823-07	カラー一面鏡クランプ 大 黒	2,200	2,270	1820	1820									
2-9824-01	実験器具保持具 丸型クランプ・黒	1,600	1,670	1822	1822									
2-9824-02	実験器具保持具 鉗管用クランプ・黒	1,600	1,670	1822	1822									
2-9824-03	実験器具保持具 角ムツツ・黒	800	860	1822	1822									
2-9824-04	実験器具保持具 角ムツツ爪付・黒 角ムツツ爪付き・黒	1,300	1,360	1822	1822									
2-9824-05	実験器具保持具 ベース・黒	1,150	1,210	1822	1822									
2-9824-06	実験器具保持具 ベース・赤	1,420	1,490	1822	1822									
2-9826-02	三つ足スタンド(支柱付) 中	6,430	7,210	1815	1815									
2-9826-03	三つ足スタンド(支柱付) 大	8,370	9,130	1815	1815									
2-986-01-22	オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き AS-MOR-3001	217,000	211,000	266	266									
2-987-11	内視鏡 F300-49-SWITCH-1M-SR	167,200	145,000	796	796									
2-9895-01	流し台(1槽水切りシンク・左水槽) KP-M1-750L	49,500	59,100	838	838						143			
2-9895-02	流し台(1槽水切りシンク・左水槽) KP-M1-900L	52,600	62,900	838	838						143			
2-9895-03	流し台(1槽水切りシンク・左水槽) KP-M1-1200L	73,900	88,200	838										

2025年10月1日より実施

	品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニーク 2024 頁	数値2024 頁	アズビュ 2025 頁	アール 2021 頁	ナビ動2023 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実習対策 タ ログ 頁
3-1661-03		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHSN3-2-He	58,200	63,800	681	681									
3-1661-04		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHSN3-2-H2	58,200	63,800	681	681									
3-1661-05		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHSN1-He	79,600	87,400	681	681									
3-1661-06		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHSN1-H2	79,600	87,400	681	681									
3-1661-07		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHSS-3	149,100	163,000	681	681									
3-1661-08		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHN1-O2	62,600	68,800	681	681									
3-1661-09		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHN1-N2	62,800	69,000	681	681									
3-1661-10		精密圧力調整器 (SRS-HS) BHN1-Ar	62,600	68,800	681	681									
3-1692-11		スマートピペット 0.1～2.5μL NVA-125	14,600	13,100	1164	1164	-								
3-1692-12		スマートピペット 0.5～10μL NVA-100	14,600	13,100	1164	1164	-								
3-1692-13		スマートピペット 2～20μL NVA-700	14,600	13,100	1164	1164	-								
3-1692-14		スマートピペット 10～100μL NVA-500	14,600	13,100	1164	1164	-								
3-1692-15		スマートピペット 20～200μL NVA-800	14,600	13,100	1164	1164	-								
3-1692-16		スマートピペット 100～1000μL NVA-600	14,600	13,100	1164	1164	-								
3-2007-21		セラミック天板作業台 1200×750×800mm KSA-1275C	186,000	192,000	834	834									
3-2007-22		セラミック天板作業台 1500×750×800mm KSA-1575C	212,000	218,000	834	834									
3-2007-23		セラミック天板作業台 1800×750×800mm KSA-1875C	238,000	244,000	834	834									
3-2013-01		流し台 900×600×800mm (SUS304) HPK1-900-304	241,000	290,000	838	838	898		142						
3-2013-02		流し台 1200×600×800mm (SUS304) HPK1-1200-304	287,000	344,000	838	838	898		142						
3-2013-03		流し台 1500×600×800mm (SUS304) HPK1-1500-304	348,000	418,000	838	838	898		142						
3-2013-04		流し台 600×600×800mm (SUS304) HPK1-600-304	220,000	264,000	838	838			142						
3-2013-05		流し台 750×600×800mm (SUS304) HPK1-750-304	237,000	285,000	838	838			142						
3-2013-06		流し台 1800×600×800mm (SUS304) HPK1-1800-304	402,000	533,000					142						
3-2014-01		流し台 900×600×800mm (SUS430) HPK1-900-430	177,000	199,000	838	838	898		142						
3-2014-02		流し台 1200×600×800mm (SUS430) HPK1-1200-430	205,000	232,000	838	838	898		142						
3-2014-03		流し台 1500×600×800mm (SUS430) HPK1-1500-430	230,000	262,000	838	838	898		142						
3-2014-04		流し台 600×600×800mm (SUS430) HPK1-600-430	162,000	181,000	838	838			142						
3-2014-05		流し台 750×600×800mm (SUS430) HPK1-750-430	173,000	194,000	838	838			142						
3-2014-06		流し台 1800×600×800mm (SUS430) HPK1-1800-430	269,000	309,000					142						
3-2015-01		流し台 (廃液回収機能付き) DHPK-900-304	290,000	352,000	841	841									
3-2015-02		流し台 (廃液回収機能付き) DHPK-1200-304	339,000	410,000	841	841									
3-2015-03		流し台 (廃液回収機能付き) DHPK-1500-304	380,000	460,000	841	841									
3-2016-01		流し台 (廃液回収機能付き) DHPK-900-430	164,000	186,000	841	841									
3-2016-02		流し台 (廃液回収機能付き) DHPK-1200-430	192,000	220,000	841	841									
3-2016-03		流し台 (廃液回収機能付き) DHPK-1500-430	214,000	246,000	841	841									
3-4056-04		コンパクトラフト用カート	38,000	39,700	903	903									
3-4679-01		テクスチャー試験機 TEX-100N	598,000	600,000	745	745		94							
3-5000-01		スタンドタッチテーブル SB-75W	33,000	36,000	837	837									
3-5000-02		スタンドタッチテーブル SB-750W	35,000	39,000	837	837									
3-5000-03		ハイテーブル 600×450×850mm WT-82	26,000	28,000	837	837									
3-5157-01		デジタル粉じん計 LD-5R	340,000	360,000	654	654			363						
3-5409-02		サンプリングバッグ 書き込み面無し 450mL PE製 1箱 (500枚×2袋入)	51,000	46,000	2044	2044		35							
3-5409-04		サンプリングバッグ 書き込み面無し 800mL PE製 1箱 (500枚×2袋入)	42,800	40,000	2044	2044		35							
3-5410-02		サンプリングバッグ 書き込み面あり 450mL PE製 1箱 (500枚×2袋入)	50,400	45,000	2044	2044		35							
3-5410-04		サンプリングバッグ 書き込み面あり 800mL PE製 1箱 (500枚×2袋入)	60,000	54,000	2044	2044		35							
3-5410-06		サンプリングバッグ 書き込み面あり 1650mL PE製 1箱 (500枚×2袋入)	79,200	71,000	2044	2044		35							
3-573-01		アズラホ石英マッシュングセル 4個入 QMC4	30,980	31,800	1330	1330									
3-5910-03		真空ピンセット用交換ヘッド VIRTUAL 合成ゴム φ6.35mm 1セット (10個入) V9025-B-10	5,600	5,270	2578	2578									
3-6069-01		セパラル用クランプ (エコノミータイプ) 1セット (3個入)	2,200	2,350	1684	1684									
3-6070-01		丸型クランプ 小	1,050	1,120	1821	1821									
3-6070-02		丸型クランプ 中	1,050	1,120	1821	1821									
3-6070-03		丸型クランプ 大	1,350	1,420	1821	1821									
3-6129-05		極厚ビーカー 1000mL 211075409	5,700	5,820	1716	1716									
3-616-21		電動ふらい ANF-30T (本体)	268,000	283,000	322	322									
3-6342-01		耐酸キャビネット (組み立て式) 青 M04CRA	66,000	59,400	888	888									
3-6362-01		減菌サンプリングスコップ 金属探知反応タイプ 60mL 1箱 (100個入) H36902-0006	43,500	41,500	1844	1844									
3-6362-02		減菌サンプリングスコップ 金属探知反応タイプ 125mL 1箱 (100個入) H38904-0006	85,600	65,000	1844	1844									
3-6382-11		グリーンルームゴーグル (減菌処理可) 611010000	7,400	7,000	2227	2227			74						
3-6674-02		ジルコニアボール 0.3～0.4φmm ZB-034	22,900	23,600	308	308									
3-6674-05		ジルコニアボール 1.4～1.6φmm ZB-1416	12,700	13,200	308	308									
3-6674-06		ジルコニアボール 4.84～5.2φmm ZB-5	12,700	13,100	308	308									
3-6867-03		薬品識別安全洗浄瓶 2000770022	1,200	1,240	1574	1574									
3-6921-07		ESDシールドバッグ (4層タイプ) ジッパー付き 200×250×0.076 1箱 (100枚入) 29S5T810	12,600	13,600	2552	2552									
3-6973-01		保護面 下面ガード (標準タイプ) 2124R	16,000	14,400	2235	2235									
3-6973-02		保護面 下面ガード (耐熱タイプ) 2125R	35,000	32,000	2235	2235									
3-6986-04		細口角瓶 (UN規格/リキッド) 遮光 2500mL (取手付き) 2000085681	1,780	1,840	1522	1522									
3-6989-01		マイクロワイパー Vertex 310×310mm 1袋 (20枚/袋×5袋入) TX3042	28,400	28,500	2483	2483									
3-703-03		スライダ3軸ロボット用スイッチング電源 CP10.242	36,900	45,100	2624	2624									
3-7057-05		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 525 FC 容量 0.1～1mL 525.001FC	80,600	72,500	1199	1199									
3-7057-06		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 525 FC 容量 0.25～2.5mL 525.002.5FC	80,600	72,500	1199	1199									
3-7057-07		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 525 FC 容量 0.5～5mL 525.005FC	80,600	72,500	1199	1199									
3-7057-08		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 525 FC 容量 1～10mL 525.010FC	70,100	63,100	1199	1199									
3-7065-05		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 530 FC 容量 0.1～1mL 530.001FC	84,600	76,100	1199	1199									
3-7065-06		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 530 FC 容量 0.25～2.5mL 530.002.5FC	84,600	76,100	1199	1199									
3-7065-07		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 530 FC 容量 0.5～5mL 530.005FC	84,600	76,100	1199	1199									
3-7065-08		キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 530 FC 容量 1～10mL 530.010FC	73,600	66,200	1199	1199									
3-7078-01		遠心用チューブ KARTELL-コニカル底/遠心可 10mL ポリメチルペンテン 1387	140	150	1781	1781									
3-7104-04		メスフラスコ ClassA 25mL 216781409	1,800	1,840	1728	1728									
3-7112-04		メスシリンダー DURAN(R) 50mL 213961703	3,400	3,470	1734	1734									
3-7114-04		結晶皿 100mL 213113809	2,100	2,150	1711	1711									
3-7116-03		吸引瓶 10L 211918606	80,200	72,200	1705	1705									
3-7116-05		吸引瓶 20L 211919105	119,000	107,100	1705	1705									
3-7119-18		ネジロ三角フラスコ メンブレンキャップ (青-GL32) 291181907	1,700	1,740	1672	1672									
3-7129-27		広口角瓶 2500 3H1/XS/5 2000071143	820	850	1528	1528									
3-7314-01		化学防護服 (耐油性エントリ-モデル) 4510 M	1,380	1,180	2301	2301					19				
3-7314-02		化学防護服 (耐油性エントリ-モデル) 4510 L	1,380	1,180	2301	2301					19				
3-7314-03		化学防護服 (耐油性エントリ-モデル) 4510 XL	1,380	1,180	2301	2301					19				
3-7314-04		化学防護服 (耐油性エントリ-モデル) 4510 XXL	1,380	1,180	2301	2301					19				
3-7359-01-20		直尺 校正証明書付 15cm	4,380	4,400	751	751									527
3-7359-02-20		直尺 校正証明書付 30cm	4,840	4,890	751	751									527
3-7359-03-20		直尺 校正証明書付 60cm	6,150	6,280	751	751									527
3-7520-01		極細熱電対 0.1mm KMG-100-100-200(Y)	9,770	10,800	506	506									
3-7520-03		極細熱電対 0.1mm KMG-100-100-200(Cオス)	11,100	12,100	506	506									
3-7520-05		極細熱電対 0.1mm KMT-100-100-200(Y)	8,720	9,660	506	506									
3-7520-07		極細熱電対 0.1mm KMT-100-100-200(Cオス)	10,200	11,200	506	506									
3-7522-01		超極細熱電対 Φ0.013mm KFG-13-200-200(Y)	37,000	38,000	506	506			</						

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レントルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実務対策力 タログ 頁
3-781-02	PEEKチューブ(10m) HPLC用 内径0.25mm	9,200	9,660	1873	1873									
3-781-03	PEEKチューブ(10m) HPLC用 内径0.5mm	9,200	9,660	1873	1873									
3-781-04	PEEKチューブ(10m) HPLC用 内径0.75mm	9,200	9,660	1873	1873									
3-781-05	PEEKチューブ(10m) HPLC用 内径1mm	9,200	9,660	1873	1873									
3-8178-01	PVDFチューブコネクタ(Y型) 10個入 8712-0004	2,700	2,780	1896	1896									
3-8194-05	ディスボサンブラー (HDPE製) 低粘度用 100mL 20本入 5393-1120	56,600	61,600	380	380									
3-8254-01	PTFEチューブコネクタ(耐熱・耐薬品) D 572-02	2,000	2,060	1896	1896									
3-8412-01	ヒ素試験器(日本薬局方・装置) 本体セット 063130-03	15,350	15,550	1703	1703									
3-8625-11	PCRチューブ 12連0.2mL用キャップ 200本入 5040-1	13,800	12,500	1099	1099									
3-8661-01	導電リタング(UIN規格対応) 10L 1428-0010	9,100	9,360	1535	1535									
3-8662-01-20	マイクロビペット LLG-pro mLP2 校正書付	42,000	46,600	1149	1149									
3-8662-01-22	マイクロビペット LLG-pro MLP2 検査書付	42,000	46,600	1149	1149									
3-8669-03	蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN L 1箱(50枚入) N260884	4,110	4,200	2257	2257				172	13				
3-8669-04	蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN XL 1箱(50枚入) N260885	4,110	4,200	2257	2257				172	13				
3-8692-13	MacroTubes(TM)用ラック C2592	7,230	9,920	1104	1104									
3-8692-14	MacroTubes(TM)用フリーザーボックス 5個入 C2581	15,600	14,500	1104	1104									
3-8830-01	エアコン風よけカバー エアークーリング マルチ AW14-021-01	3,990	4,310	2054	2054									
3-8830-02	エアコン風よけカバー エアークーリング プロ AW17-021-06	3,860	4,090	2054	2054									
3-8955-01	透明ボード(タチ型) UDTTP34N	93,100	103,000	2073	2073									
3-8955-02	透明ボード(ヨコ型) UDTTP34YN	93,100	103,000	2073	2073									
3-8955-03	透明ボード タチ型 UDTTP23N	55,900	61,600	2073	2073									
3-9021-02	TX3042P 滅菌済みブリクウェットワイバー Sterile Vertex(R) 310×310mm IPA 1袋(25枚入)	8,950	8,000	2483	2483									
3-9109-02	ディープウェルプレート Citadel 5個×10個入 7631-S0	61,200	55,000	1129	1129									
3-9120-03	ロールフィルム(マイクロプレート用) SM-KIT-SP	21,200	19,000	1134	1134									
3-9120-04	ロールフィルム(マイクロプレート用) SM-KIT-SPS	20,600	18,000	1134	1134									
3-9120-11	交換用ロールフィルム 多孔フィルムタイプ 50枚×2巻入 RSMB-2	14,900	13,000	1134	1134									
3-9120-14	交換用ロールフィルム シールプレートフィルムタイプ 100枚×2巻 RSMSP-2-S	26,600	24,000	1134	1134									
3-9130-01	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RT 100枚入 TS-RT2-100	19,800	16,500	1134	1134									
3-9537-02	ヘルマ(R)石英セル 蛍光用スタンダード 101-20-40	61,700	66,300	1329	1329									
3-9677-01	共栓三角フラスコ(茶褐色) 50mL 50	4,130	4,750	1669	1669									
3-9677-02	共栓三角フラスコ(茶褐色) 100mL 100	4,130	4,750	1669	1669									
3-9677-03	共栓三角フラスコ(茶褐色) 200mL 200	4,750	5,470	1669	1669									
3-9677-04	共栓三角フラスコ(茶褐色) 300mL 300	5,500	6,330	1669	1669									
3-9677-05	共栓三角フラスコ(茶褐色) 500mL 500	6,630	7,630	1669	1669									
3-9685-01	液量計(内筒形) 10mL	1,980	2,180	1740	1740								466	
3-9685-02	液量計(内筒形) 20mL	1,980	2,180	1740	1740								466	
3-9685-03	液量計(内筒形) 50mL	2,440	2,690	1740	1740								466	
3-9685-04	液量計(内筒形) 100mL	3,300	3,630	1740	1740								466	
3-9685-05	液量計(内筒形) 200mL	4,880	5,370	1740	1740								466	
3-9796-12	スーパースリム活栓箱3本用スタンド 0435-9103	4,800	5,910	1515	1515								466	
3-9809-01	土壌分析装置 EW-THA1J	490,000	533,000	1415	1415									
4-025-01	超音波ビペット洗浄器 UT-55 TypeS	495,000	540,000	2103	2103									
4-1198-01	トリプルタイマー 5020-0377	3,000	2,800	2048	2048									
4-1624-02	トルメジャーカップ(青目盛付き) 100mL 447081	500	520	1720	1720									
4-163-11	ドライキャビネット	251,000	264,000	2168	2168									
4-1642-01	検体輸送バッグ 152×229mm 500枚/箱×2箱入 SBL2X69B	26,400	23,000	1438	1438									
4-1642-04	検体輸送バッグ SBL2AP69B 1000枚入	39,100	35,000	1438	1438									
4-1642-13	検体輸送バッグ SBL2X1215B	50,800	46,000	1438	1438									
4-1694-02	真空ハジギバック 真空保存容器 1kg型	3,220	4,150	1561	1561									
4-1694-03	真空ハジギバック 真空保存容器 5kg型	3,470	4,630	1561	1561									
4-1813-04	ビフネルロート用目皿鋼 φ80mm 838	210	230	1793	1793									
4-1814-08	PPビフネルロート φ240mm 445	18,800	19,200	1793	1793									
4-1892-02	ブリクウェットワイバー Vectra High Sorption 50枚入 TX42P	12,700	11,000	2483	2483									
4-2001-01	2way掲示板 グリーン 910×610mm KB23-910	17,300	18,700	2081	2081									
4-2001-02	2way掲示板 グリーン 1210×910mm KB34-910	30,500	32,900	2081	2081									
4-2001-03	2way掲示板 グリーン 1810×910mm KB36-910	43,500	47,000	2081	2081									
4-2001-04	2way掲示板 アイボリー 910×610mm KB23-912	17,300	18,700	2081	2081									
4-2001-05	2way掲示板 アイボリー 1210×910mm KB34-912	30,500	32,900	2081	2081									
4-2001-06	2way掲示板 アイボリー 1810×910mm KB36-912	43,500	47,000	2081	2081									
4-2062-04	PTFEジョイントスリーブ NS 19/26 H 933-04	2,350	2,550	1686	1686									
4-2065-05	目盛付分液ロート(スキープ型) 1000mL 04016170	16,100	16,400	1700	1700									
4-2482-06	元素粉末材料 α-アルミナ 500g AL013PB4	13,100	34,700	1923	1923									
4-2497-11	サーモグラフィ TIM038VL	107,100	99,900	471	471				193					
4-2498-01	Wi-Fiファイバースコープ(先傾180°可動) W2145	148,000	128,000	794	794									
4-2547-01	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 200×200mm 20枚入 G2020	11,800	12,200	1292	1292									
4-2547-02	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 100×200mm 40枚入 G1020	15,000	15,400	1292	1292									
4-2547-03	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50×200mm 80枚入 G0520	16,500	17,000	1292	1292									
4-2547-04	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50×100mm 160枚入 G0510	18,000	18,500	1292	1292									
4-2602-01	白金るつば差 10cc	34,900	47,200	1925	1925									
4-2602-02	白金るつば差 15cc	43,100	60,800	1925	1925									
4-2602-03	白金るつば差 20cc	51,400	74,200	1925	1925									
4-2602-04	白金るつば差 25cc	59,600	87,600	1925	1925									
4-2602-05	白金るつば差 30cc	67,800	102,000	1925	1925									
4-2602-06	白金るつば差 40cc	76,100	115,000	1925	1925									
4-2602-07	白金るつば差 50cc	84,300	128,000	1925	1925									
4-2689-01	排気補助ユニット EXH-01	68,000	71,600	31	31									
4-2825-04	三角フラスコ 50mL 1本入 010530-50A	650	750	1668	1668								459	
4-2825-05	三角フラスコ 100mL 1本入 010530-100A	650	750	1668	1668			52					459	
4-2825-06	三角フラスコ 200mL 1本入 010530-200A	680	780	1668	1668			52					459	
4-2825-07	三角フラスコ 300mL 1本入 010530-300A	790	920	1668	1668			52					459	
4-2825-08	三角フラスコ 500mL 1本入 010530-500A	1,180	1,250	1668	1668			52					459	
4-2825-11	三角フラスコ 3000mL 010530-3000	9,800	12,000	1668	1668								459	
4-2825-12	三角フラスコ 5000mL 010530-5000	15,000	18,000	1668	1668								459	
4-2829-01	コニカルビーカー 50mL 010050-50A	700	900	1714	1714									
4-2829-02	コニカルビーカー 100mL 010050-100A	700	820	1714	1714									
4-2829-03	コニカルビーカー 200mL 010050-200A	750	880	1714	1714									
4-2829-04	コニカルビーカー 300mL 010050-300A	870	1,150	1714	1714									
4-2829-05	コニカルビーカー 500mL 010050-500A	1,350	1,500	1714	1714									
4-2829-06	コニカルビーカー 1000mL 010050-1000A	8,900	13,500	1714	1714									
4-2829-07	コニカルビーカー 2000mL 010050-2000	9,900	15,500	1714	1714									
4-2830-01	トルビーカー 50mL 010040-50A	700	780	1714	1714									
4-2830-02	トルビーカー 100mL 010040-100A	640	750	1714	1714									
4-2830-03	トルビーカー 200mL 010040-200A	680	780	1714	1714									
4-2830-04	トルビーカー 300mL 010040-300A	800	900	1714	1714									
4-2830-05	トルビーカー 500mL 010040-500A	1,200	1,300	1714	1714									
4-2830-06	トルビーカー 1000mL 010040-1000A	2,900	3,200	1714	1714									
4-2830-07	トルビーカー 2000mL 010040-2000A	7,000	9,000	1714	1714									
4-2830-08	トルビーカー 3000mL 010040-3000	12,500	13,500	1714	1714									
4-2831-01	ビーカー 10mL 010020-10A	610	650	1714	1714									
4-2831-02	ビーカー 20mL 010020-20A	610	650	1714	1714									
4-2831-03	ビーカー 30mL 010020-30A	610	650	1714	1714									
4-2831-04	ビーカー 50mL 010020-50A	450	500	1714	1714									
4-2831-05	ビーカー 100mL 010020-100A	420	450	1714	1714									

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実需対策カ タログ 頁
5-4043-10	アルミナボールHDφ25	4,200	5,600	309	309									
5-4043-11	アルミナボールHDφ30	3,350	4,360	309	309									
5-4043-12	アルミナボールHDφ40	2,450	3,180	309	309									
5-4053-01	吸収板 75×75mm No.1	1,150	4,600	1865	1865									
5-4053-02	吸収板 90×90mm No.2	2,300	6,900	1865	1865									
5-4053-03	吸収板 150×150mm No.3	3,950	12,000	1865	1865									
5-4064-01	ポットミル HD-A-3	72,500	102,000	306	306									
5-4064-02	ポットミル HD-A-4	88,000	124,000	306	306									
5-4064-03	ポットミル HD-A-5	104,000	146,000	306	306									
5-4065-01	ポットミル 1000mL HD-B-104	47,500	72,000	306	306									
5-4065-02	ポットミル 2000mL HD-B-105	52,000	78,000	306	306									
5-4065-03	ポットミル 3600mL HD-B-106	70,000	105,000	306	306									
5-4065-04	ポットミル 5000mL HD-B-107	104,000	146,000	306	306									
5-4065-05	ポットミル 7300mL HD-B-108	142,000	199,000	306	306									
5-4073-01	るつぽ用マッフル(三角架) φ80×63mm	3,500	4,600	1860	1860								490	
5-4073-02	るつぽ用マッフル(ふた) φ80×46mm	2,000	2,900	1860	1860								490	
5-4074-01	アルミナ角型乳鉢 66×φ50mm HD-01	5,800	8,500	317	317	232								
5-4074-02	アルミナ角型乳鉢 120×φ91mm HD-1	15,600	22,700	317	317	232								
5-4074-03	アルミナ角型乳鉢 140×φ107mm HD-2	23,000	33,400	317	317	232								
5-4074-04	アルミナ角型乳鉢 170×φ130mm HD-3	31,700	46,000	317	317	232								
5-4075-01	アルミナ角型乳鉢用乳棒 66mm HD-01	2,800	4,100	317	317	232								
5-4075-02	アルミナ角型乳鉢用乳棒 120mm HD-1	7,400	10,800	317	317	232								
5-4075-03	アルミナ角型乳鉢用乳棒 140mm HD-2	10,200	14,800	317	317	232								
5-4075-04	アルミナ角型乳鉢用乳棒 170mm HD-3	11,500	16,700	317	317	232								
5-5052-01	ストッパコック ニ方 F30890-0000	9,200	8,800	1904	1904									
5-5378-04	アイワイブ (i-Wipe) 200×230mm 7500枚入(150枚×25袋入/箱×2箱)	10,800	11,900	2031	2031	331								
5-5378-21	アイワイブ (i-Wipe) エコノミー	320	360	2031	2031	331								
5-5378-22	アイワイブ (i-Wipe) エコノミー-25	7,250	8,000	2031	2031	331								
5-5378-23	アイワイブ (i-Wipe) エコノミー-5	1,500	1,660	2031	2031	331								
61-0161-53	SSA-Sポート #5(10ヶ入り) SSASBOAT-5	13,000	33,000	1863	1863									
61-0161-54	SSA-Sポート #5B(10ヶ入り) SSASBOAT-5B	13,000	33,000	1863	1863									
61-0161-55	SSA-Sポート #6A(10ヶ入り) SSASBOAT-6A	13,000	33,000	1863	1863									
61-0162-52	特殊耐火るつぽ φ104×φ87×180 CPRUTUBO-10487180	19,000	22,800	1860	1860									
61-1628-67	労研式マスクフィッティングテスト用 チューブ 1.5m S本 080200-071	2,500	3,000			433								
61-4426-73	ローボリウムポンプ LV-40BW型 080800-045	594,000	630,000	654	654									
61-6414-24	シクネスゲージ 100mm 1セット(9枚入) 172MB	1,400	1,500	750	750									
61-6414-25	シクネスゲージ 150mm 1セット(9枚入) 172MC	2,200	2,400	750	750									
61-6414-32	シクネスゲージ 75mm 1セット(19枚入) 60M	3,300	3,600	750	750									
61-6414-33	シクネスゲージ 150mm 1セット(19枚入) 150MY	5,500	6,000	750	750									
61-6414-34	シクネスゲージ 75mm 1セット(25枚入) 65M	3,400	3,700	750	750									
61-6414-35	シクネスゲージ 150mm 1セット(25枚入) 150MZ	5,900	6,400	750	750									
61-8562-51	クライオジェット(5L用)・フレキシブルホース(1m) セット	95,000	110,000	1425	1425									
61-8562-52	クライオジェット(10L用)・フレキシブルホース(1m) セット	95,000	110,000	1425	1425									
61-8562-53	クライオジェット(20L用)・フレキシブルホース(1m) セット	101,000	118,000	1425	1425									
61-8562-54	クライオジェット(30L用)・フレキシブルホース(1m) セット	105,000	122,000	1425	1425									
61-8562-55	クライオジェット(50L/100S用)・フレキシブルホース(1m) セット	110,000	128,000	1425	1425									
61-9371-36	スケッチブック(国家シリーズ-並口) B6 S160	220	240								333			
61-9380-83	下敷 マス入 KA28-2085	500	550								297			
61-9380-84	下敷 両面スベリ止め KA29-201	230	250								297			
61-9380-85	下敷 黒 KA33-151	550	600								297			
61-9986-77	カットメン 3×3cm 500g 001-011150	1,900	1,980			1310								
61-9986-78	カットメン 5×5cm 500g 001-011352	1,900	1,950			1310								
61-9986-79	カットメン 8×18cm 500g 001-012850	1,900	1,990			1310								
61-9987-57	エンゼルセットSAタイプ 004-40778	980	1,000			1484								
62-0888-03	1200 μL エクストラロングチップ システムラック 滅菌 1箱(96本×10ラック入) 120-805CS	17,400	20,400	1183	1183									
62-1631-45	ダイヤエース グリーン L SD 20/L	5,200	5,800			1958								
62-1631-46	ダイヤエース ブルー L SD 20/L	5,200	5,800			1958								
62-1631-47	ダイヤエース ピンク L SD 20/L	5,200	5,800			1958								
62-2977-76	静電気除去ブラシ STAC14-S	5,400	5,800	2559	2559									
62-2977-77	静電気除去ブラシ STAC18	5,300	6,100	2559	2559									
62-2977-78	静電気除去ブラシ STAC34	5,400	5,900	2559	2559									
62-2977-79	静電気除去ブラシ STAC40	6,000	6,900	2559	2559									
62-2977-80	静電気除去ブラシ STAC61	7,200	7,900	2559	2559									
62-2977-81	静電気除去ブラシ STAC66	10,600	11,600	2559	2559									
62-2977-82	静電気除去ブラシ STAC70	2,900	3,300	2559	2559									
62-2977-83	静電気除去ブラシ STAC100	5,400	6,400	2559	2559									
62-2977-84	静電気除去ブラシ STAC145	7,200	7,900	2559	2559									
62-2977-85	静電気除去ブラシ STAC165	8,800	9,700	2559	2559									
62-2977-86	静電気除去ブラシ STAC166	9,600	10,600	2559	2559									
62-2977-87	静電気除去ブラシ STAC300	21,000	22,800	2559	2559									
62-2977-88	静電気除去ブラシ STAC302	4,600	5,200	2559	2559									
62-2977-90	静電気除去ブラシ STAC404	10,200	11,200	2559	2559									
62-2977-93	静電気除去マット STAC800-1-1	3,800	4,400	2546	2546									
62-2977-94	静電気除去マット STAC800-2-1	6,600	7,600	2546	2546									
62-2977-95	静電気除去マット STAC800-3-1	9,200	10,600	2546	2546									
6-231-01	メスシリンダー(硬質ガラス) 5mL	1,200	1,380	1736	1736								465	
6-231-02	メスシリンダー(硬質ガラス) 10mL	1,200	1,380	1736	1736								465	
6-231-03	メスシリンダー(硬質ガラス) 20mL	1,380	1,600	1736	1736								465	
6-231-04	メスシリンダー(硬質ガラス) 25mL	1,730	1,990	1736	1736								465	
6-231-05	メスシリンダー(硬質ガラス) 50mL	1,840	2,120	1736	1736								465	
6-231-06	メスシリンダー(硬質ガラス) 100mL	2,190	2,520	1736	1736								465	
6-231-07	メスシリンダー(硬質ガラス) 200mL	2,650	3,050	1736	1736								465	
6-231-08	メスシリンダー(硬質ガラス) 250mL	2,880	3,320	1736	1736								465	
6-231-09	メスシリンダー(硬質ガラス) 300mL	4,370	5,030	1736	1736								465	
6-231-10	メスシリンダー(硬質ガラス) 500mL	4,830	5,560	1736	1736								465	
6-231-11	メスシリンダー(硬質ガラス) 1L	10,120	11,640	1736	1736								465	
6-231-12	メスシリンダー(硬質ガラス) 2L	14,260	16,400	1736	1736								465	
6-234-01	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 10mL	2,530	2,790	1736	1736									
6-234-02	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 20mL	3,110	3,430	1736	1736									
6-234-03	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 25mL	3,340	3,680	1736	1736									
6-234-04	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 50mL	3,680	4,050	1736	1736									
6-234-05	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 100mL	4,370	4,810	1736	1736									
6-234-06	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 200mL	4,720	5,200	1736	1736									
6-234-07	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 250mL	5,290	5,820	1736	1736									
6-234-08	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 500mL	10,350	11,390	1736	1736									
6-234-09	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 1000mL	13,800	15,180	1736	1736									
6-234-10	有栓メスシリンダー(硬質ガラス製) 2000mL	27,600	30,360	1736	1736									
62-4118-26	防火用ハケツ 8L	960	1,180											220
6-243-01	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 5mL	2,250	2,590	1731	1731									
6-243-02	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 10mL	2,250	2,590	1731	1731									
6-243-03	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 20mL	2,250	2,590	1731	1731									
6-243-04	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 25mL	2,250	2,590	1731	1731									
6-243-05	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 50mL	2,250	2,590	1731	1731									
6-243-06	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 100mL	2,430	2,800	1731	1731									
6-243-07	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 200mL	3,240	3,890	1731	1731									
6-243-08	透明標りメスフラスコ(硬質ガラス製) 白 250mL	3,600	4,320	1731	1731									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニー2024 頁	設備2024 頁	アズビユ 2025 頁	アズニール 2021 頁	ナビ動2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	実用新機 カタログ 頁
62-8634-13	ホットシート 幅100×長さ160×厚み1cm ピンク TB-663	28,000	34,000			582								
62-8634-14	ホットシート 幅100×長さ160×厚み1cm イエロー TB-663	28,000	34,000			582								
62-8634-15	ホットシート 幅100×長さ160×厚み1cm キャンセル TB-663	28,000	34,000			582								
62-8634-16	ホットシート 幅100×長さ160×厚み1cm ブラウン TB-663	28,000	34,000			582								
62-9230-72	定温恒温乾燥器 ナチュラルオープン NDO-420W	235,000	245,000	40	40								414	
62-9230-73	定温恒温乾燥器 ナチュラルオープン NDO-520	235,000	254,000										414	
62-9230-74	定温恒温乾燥器 ナチュラルオープン NDO-520W	265,000	279,000	40	40								414	
62-9230-78	真空定温乾燥器 (バキュームドライオープン) VOS-310C	486,000	534,000	48	48									
63-0273-96	アイホット901 幅60×長さ180×高さ55cm ピンク TB-685	67,500	74,250								361			
63-0274-02	アイホット901 幅60×長さ180×高さ55cm スカイブルー TB-685	67,500	74,250								361			
63-0274-06	アイホット901 幅60×長さ180×高さ55cm ライムグリーン TB-685	67,500	74,250								361			
63-1209-35	さく乳ポンプ etoca(エトカ)	1,600	1,800			1027								
63-1331-24	静電気除去ブラシ STAC303	6,900	7,600	2559	2559									
63-1331-68	静電気除去ブラシ STAC751	42,000	44,000	2559	2559									
63-1331-74	静電気除去ブラシ 柄付コンパクト型 STAC169-2	17,800	18,800	2559	2559									
63-1393-97	真空定温乾燥器 (バキュームドライオープン) VOS-210C	360,000	396,000	48	48									
63-1394-01	恒温器 SLI-220	93,000	96,000	62	62									
63-1394-02	恒温器 SLI-400C	156,000	161,000	62	62									
63-1394-03	恒温器 SLI-700C	230,000	236,000	62	62									
63-1394-04	恒温器 SLI-1200C	388,000	396,000	62	62									
63-1394-05	小型低恒温器 (パソナルインキュベーター) LTI-2100	325,000	357,000	61	61									
63-1394-06	小型低恒温器 (パソナルインキュベーター) LTI-2100C	344,000	378,000	61	61									
63-1394-39	恒温水槽 SSB-1000	35,000	38,500	77	77								430	
63-1394-41	恒温水槽 SB-1300	64,400	70,600	77	77								430	
63-1394-77	投げ込みクーラー アイラクル ECS-30	265,000	270,000	102	102									
63-1394-78	投げ込みクーラー アイラクル ECS-30SS	265,000	270,000	102	102									
63-1396-15	定量送液ポンプ MP-2000B	110,000	112,000	362	362									
63-1396-21	定量送液ポンプ MP-3000A	184,000	189,000	362	362									
63-1396-22	定量送液ポンプ MP-3000B	184,000	189,000	362	362									
63-1396-51	定温恒温乾燥器 ナチュラルオープン NDO-420	214,000	223,000										414	
63-1396-53	遠隔定温乾燥器 ウィンディオープン WFO-420W	250,000	264,000	40	40									
63-1396-55	遠隔定温乾燥器 ウィンディオープン WFO-520W	284,000	298,000	40	40									
63-1396-58	マグネチックスターラー RCH-3	57,000	62,000	239	239									
63-1396-59	マグネチックスターラー RCX-1100S	87,000	95,000	234	234									
63-1396-60	マグネチックスターラー(デジタル表示) RCX-1100													

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビ塾2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
65-8296-70	LM 成人鼻カニューラ L 25本入 7090121043	65,000	66,800			1471								
65-8296-71	LM 小児口鼻カニューラ L 25本入 7090121044	65,000	66,800			1471								
65-8296-75	NL 小児口鼻カニューラ L 25本入 7090121120	65,000	66,800			1471								
65-8296-84	NL 成人気道アダプタ L 25本入 7090121125	69,000	70,800			1471								
65-8296-88	NL 成人鼻カニューラ LOX 10本入 7090121121	34,000	34,900			1471								
65-8296-90	LM 成人鼻カニューラ LOX 10本入 7090121036	33,000	33,900			1471								
65-8296-91	LM 小児鼻カニューラ LOX 10本入 7090121037	33,000	33,900			1471								
66-0002-64	ソルボコアーチフィットS 63176	2,700	3,000			1093								
66-0002-65	ソルボコアーチフィットM 63177	2,700	3,000			1093								
66-0002-66	ソルボコアーチフィットL 63178	2,700	3,000			1093								
66-0003-80	はじめてのお手入れセット S-904	1,200	1,440			1032								
66-0005-41	超音波洗浄器 卓上大型 実用本位型 510×410×455mm AU-308CB	306,000	338,000			1527								
66-0005-42	超音波洗浄器 卓上大型 実用本位型 560×500×455mm AU-508CB	366,000	398,000			1527								
66-0005-43	超音波洗浄器 卓上大型 実用本位型 730×505×560mm AU-1008CB	516,000	570,000			1527								
66-0016-13	トライボールZ 717301Z 6個入	22,800	24,420			1480								
66-0016-14	気管切開チューブ アスバーニース 2263-2752E 5本入	38,500	41,250			958								
66-0016-15	気管切開チューブ アスバーニース 2263-2802E 5本入	38,500	41,250			958								
66-0016-16	気管切開チューブ アスバーニース 2263-2852E 5本入	38,500	41,250			958								
66-0016-17	気管切開チューブ アスバーニース 2263-2902E 5本入	38,500	41,250			958								
66-0016-18	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2602E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0016-19	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2702E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0016-20	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2752E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0016-21	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2802E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0016-22	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2852E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0016-23	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2902E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0016-24	気管切開チューブ アスバーニース 2261-2952E 5本入	30,300	32,450			958								
66-0017-71	インナーカニューラ 2260-75J オレンジ10本入	3,800	4,100			958								
66-0017-72	インナーカニューラ 2260-80J イエロー10本入	3,800	4,100			958								
66-0017-73	インナーカニューラ 2260-85J ブルー10本入	3,800	4,100			958								
66-0017-74	インナーカニューラ 2260-90J バイオレット10本入	3,800	4,100			958								
66-0019-57	ドライ&ドライUP NEG0 39518-0 2個入	690	760			214								
66-0019-85	くくるチェアDSAL O型シート KRUI172SAL	112,000	116,000			1950								
66-0019-86	くくるチェアDSAL 穴無シート KRUI173SAL	114,000	118,000			1950								
66-0019-87	くくるチェアDSAL U型シート KRUI174SAL	112,000	116,000			1950								
66-0039-21	LED 洗浄クリーナーボックス ホワイト FUJII-FK-360	4,550	5,690											
66-0039-22	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイドピンクSサイズ FUJII-S-MERMAID	2,280	3,110			-								
66-0039-23	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイドホワイトSサイズ FUJII-S-MERMAID	2,280	3,110			-								
66-0039-24	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイドマープルSサイズ FUJII-S-MERMAID	2,280	3,110			-								
66-0039-25	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイドピンクLサイズ FUJII-S-MERMAID	2,280	3,110			-								
66-0039-26	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイドホワイトLサイズ FUJII-S-MERMAID	2,280	3,110			-								
66-0039-27	Serafina Cup セラフィナカップ マーメイドマープルLサイズ FUJII-S-MERMAID	2,280	3,110			-								
66-0039-28	Serafina Cup セラフィナ ディスク ルナピンクSサイズ FUJII-S-RUNA	2,730	3,420			-								
66-0039-29	Serafina Cup セラフィナ ディスク ルナ ハーブルSサイズ FUJII-S-RUNA	2,730	3,420			-								
66-0039-30	Serafina Cup セラフィナ ディスク ルナピンクLサイズ FUJII-S-RUNA	2,730	3,420			-								
66-0039-31	Serafina Cup セラフィナ ディスク ルナ ハーブルLサイズ FUJII-S-RUNA	2,730	3,420			-								
6-6587-33	アルファステック 1袋(100本×5袋入) TX754B-ST	18,900	16,000	2494	2494									
6-667-03	チューブジョイント X型 12個入 L	2,900	2,970	1897	1897									
6-687-01	ライトクランプ SP-1	800	1,200	1822	1822									
6-687-02	ライトクランプ SP-2	900	1,300	1822	1822									
6-687-03	ライトクランプ SP-3	1,000	1,600	1822	1822									
6-687-04	ライトクランプ SP-4	1,250	1,700	1822	1822									
6-7081-01	ハイパワークリーナー AS-10M	85,000	113,000	2172	2172									
6-7081-02	ハイパワークリーナー用 紙パックフィルター10枚入	6,000	7,000	2172	2172									
6-7081-03	ハイパワークリーナー用 特殊コーティングフィルター 1枚入	7,000	8,000	2172	2172									
6-7081-04	ハイパワークリーナー用 マイクロフィルター 1枚入	19,000	21,000	2172	2172									
6-7150-01	ストップウォッチ 30分計 1周60秒 122-0301-00	41,700	35,400	2051	2051	2042								
6-7150-03	ストップウォッチ 60分計 1周60秒 122-6401-00	43,900	37,300	2051	2051	2042								
6-7165-03	液体変素用デューブ瓶 25LD 367128	360,000	350,000	1422	1422	-								
67-4594-10	5年保証 外付付ハードディスク 1TB HDJA-UTN1B	21,800	23,800	2614	2614									
67-4594-11	5年保証 外付付ハードディスク 2TB HDJA-UTN2B	27,900	30,200	2614	2614									
67-4594-12	5年保証 外付付ハードディスク 3TB HDJA-UTN3B	32,600	35,100	2614	2614									
67-4594-13	5年保証 外付付ハードディスク 4TB HDJA-UTN4B	41,200	44,700	2614	2614									
67-4594-14	5年保証 外付付ハードディスク 6TB HDJA-UTN6B	67,900	74,000	2614	2614									
67-4594-15	5年保証 外付付ハードディスク 8TB HDJA-UTN8B	80,000	87,300	2614	2614									
67-7092-31	121-255 ばねセット	12,000	15,000										253	
67-7095-78	192357 ミリカン MLD-5-10-20用噴霧器	11,000	17,500										349	
67-7209-58	ポットミル回転台用安全カバー ANZ-72D用	55,000	58,500	303	303									
67-7209-60	ポットミル回転台 1個機(定速) (安全カバー付) NT-1S-RM-SC	462,000	528,000	305	305									
67-7209-62	ポットミル回転台 1個機(インバーター・タイマー付) (定速) (安全カバー付) NT-1S-RMIT-SC	561,000	649,000	305	305									
67-7209-63	ポットミル回転台 2個機(定速) (安全カバー付) NT-2S-RM-SC	583,000	660,000	305	305									
67-7209-65	ポットミル回転台 2個機(インバーター・タイマー付) (定速) (安全カバー付) NT-2S-RMIT-SC	693,000	803,000	305	305									
6-7907-09	MEISTERペンセット ウェルハール用 幅広 耐酸鋼 41LB6/6-SA	7,100	11,900	2587	2587									
68-0509-59	静電気除去マット STAC800-5-1	45,000	49,500	2546	2546									
68-1351-79	190974 PS-3246交換用センサキャップ PS-3250	16,000	55,000										71	
68-5101-26	ラバーボールS(ホワイト) S020140	420	540			-								
68-5101-27	ラバーボールS(ピンク) S020141	420	540			-								
68-5101-28	ラバーボールS(ブラウン) S020142	420	540			-								
68-5101-29	ラバーボールM(ホワイト) S020150	650	740			-								
68-5101-30	ラバーボールM(ピンク) S020151	650	740			-								
68-5101-31	ラバーボールM(ブラウン) S020152	650	740			-								
68-5101-32	ラバーボールL(ホワイト) S020160	740	840			-								
68-5101-53	シリコンスパチュラ(シャープ) S020392	250	270			-								
68-5101-54	シリコンスパチュラ(ラウンド) S020394	250	270			-								
68-5101-55	シリコンスパチュラ(扇形) S020393	250	270			-								
68-5101-56	シリコンスパチュラ(平形) S020391	250	270			-								
68-5855-26	実技実習用綿包帯 ブルー&ブルー 3列 1本(3巻)	1,400	1,470			-								
68-5855-27	実技実習用綿包帯 ブルー&ブルー 4列 1本(4巻)	1,400	1,470			-								
68-5855-28	実技実習用綿包帯 ブルー&ブルー 5列 1本(5巻)	1,400	1,470			-								
68-5855-29	実技実習用綿包帯 ブルー&ブルー 6列 1本(6巻)	1,400	1,470			-								
68-5855-30	実技実習用綿包帯 ブルー&ブルー 8列 1本(8巻)	1,400	1,470			-								
68-7037-19	クリーンルーム用クリーナー AS-200	275,000	303,000						103					
68-9405-06	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 ミルキーホワイト 1800×570×615mm ZRM-18AR-MW	97,200	84,000			-								
68-9405-07	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 カークグリーン 1800×570×615mm ZRM-18AR-KG	97,200	84,000			-								
68-9405-08	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 コバルトブルー 1800×570×615mm ZRM-18AR-CB	97,200	84,000			-								
68-9405-09	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 コーラルピンク 1800×570×615mm ZRM-18AR-CP	97,200	84,000			-								
68-9405-10	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 マスタードイエロー 1800×570×615mm ZRM-18AR-MY	97,200	84,000			-								
68-9405-11	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 モカブラウン 1800×570×615mm ZRM-18AR-MB	97,200	84,000			-								
68-9405-12	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 ネオブラック 1800×570×615mm ZRM-18AR-NB	97,200	84,000			-								
68-9405-13	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 キウイ 1800×570×615mm ZRM-18AR-KI	97,200	84,000			-								
68-9405-14	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 ビーチ 1800×570×615mm ZRM-18AR-PI	97,200	84,000			-								
68-9405-15	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 グレーブ 1800×570×615mm ZRM-18AR-GU	97,200	84,000			-								
68-9405-16	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 モカ 1800×570×615mm ZRM-18AR-MO	97,200	84,000			-								
68-9405-17	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 ミルキーホワイト 1800×570×615mm ZRM-18AL-MW	97,200	84,000			-								
68-9405-18	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 カークグリーン 1800×570×615mm ZRM-18AL-KG	97,200	84,000			-								
68-9405-19	福祉・医療施設向けビニルシート 抗菌 コバルトブルー 1800×570×615mm ZRM-18AL-CB	97,200	84,000			-								

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
7-166-08-77	【純水洗浄】オールセラミックビンセット 850I	16,200	17,300			2596								
7-166-09	オールセラミックビンセット 850I-F	12,480	13,360			2596								
7-166-09-77	【純水洗浄】オールセラミックビンセット 850I-F	16,200	17,300			2596								
7-166-10-77	【純水洗浄】オールセラミックビンセット 850I-GG	22,600	24,200			2596								
7-166-11	オールセラミックビンセット 850I	18,590	19,900			2596								
7-166-11-77	【純水洗浄】オールセラミックビンセット 850I	24,200	25,900		2596									
7-1869-11	使い捨て防水シート 防水量700mL 30枚入	6,100	6,640			1724					170			
7-1869-21	使い捨て防水シート700	1,300	1,420			1724					170			
7-2645-01	口あたりやさしいスプーン 小(ミニ) ピンク KU-01P	700	750			-					30			
7-2645-02	口あたりやさしいスプーン 小(ミニ) イエロー KU-01Y	700	750			-					30			
7-2645-03	口あたりやさしいスプーン 小(ミニ) ブルー KU-01B	700	750			-					30			
7-2646-01	口あたりやさしいスプーン レギュラー ピンク KU-02P	750	800			-					30			
7-2646-02	口あたりやさしいスプーン レギュラー イエロー KU-02Y	750	800			-					30			
7-2646-03	口あたりやさしいスプーン レギュラー ブルー KU-02B	750	800			-					30			
7-2647-01	口あたりやさしいスプーン 大(ラージ) ピンク KU-03P	980	1,000			-					30			
7-2647-02	口あたりやさしいスプーン 大(ラージ) イエロー KU-03Y	980	1,000			-					30			
7-2647-03	口あたりやさしいスプーン 大(ラージ) ブルー KU-03B	980	1,000			-					30			
7-2660-01	やわらか補高便座 普通 EWC400R	8,900	9,350								102			
7-2660-02	やわらか補高便座 大型 EWC401S	8,900	9,350								102			
7-2662-01	口あたりやさしいスプーン 一体型・レギュラー ピンク KU-04P	1,050	1,100			-					30			
7-2662-02	口あたりやさしいスプーン 一体型・レギュラー イエロー KU-04Y	1,050	1,100			-					30			
7-2662-03	口あたりやさしいスプーン 一体型・レギュラー ブルー KU-04B	1,050	1,100			-					30			
7-2663-01	口あたりやさしいスプーン 一体型・大 ピンク KU-05P	1,250	1,300			-					30			
7-2663-02	口あたりやさしいスプーン 一体型・大 イエロー KU-05Y	1,250	1,300			-					30			
7-2663-03	口あたりやさしいスプーン 一体型・大 ブルー KU-05B	1,250	1,300			-					30			
7-2664-01	口あたりやさしいスプーン 一体深型・小 ピンク KU-06P	1,100	1,150			-					30			
7-2664-02	口あたりやさしいスプーン 一体深型・小 イエロー KU-06Y	1,100	1,150			-					30			
7-2664-03	口あたりやさしいスプーン 一体深型・小 ブルー KU-06B	1,100	1,150			-					30			
7-2665-01	口あたりやさしいスプーン 一体深型・大 ピンク KU-07P	1,250	1,300			-					30			
7-2665-02	口あたりやさしいスプーン 一体深型・大 イエロー KU-07Y	1,250	1,300			-					30			
7-2665-03	口あたりやさしいスプーン 一体深型・大 ブルー KU-07B	1,250	1,300			-					30			
7-2810-01	PCカート ストレッチダブル 透明 KC-1203-01	128,000	129,000			68								
7-2810-02	PCカート ストレッチダブル ピンク KC-1203-02	128,000	129,000			68								
7-3161-01	診察台 白 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-02	診察台 アイボリー 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-03	診察台 黒 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-04	診察台 茶 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-05	診察台 ライトグリーン 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-06	診察台 ライトブルー 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-07	診察台 ピンク 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-08	診察台 イエロー 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-09	診察台 グレー 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-10	診察台 オレンジ 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-11	診察台 抹茶 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-12	診察台 スカイブルー 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-13	診察台 クリーム 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-14	診察台 メディブルー 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-15	診察台 メディグリーン 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-16	診察台 ライムグリーン 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-17	診察台 ライトブラウン 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3161-18	診察台 レッド 650×1800×500mm TB-568	98,000	107,800			582								
7-3330-01	ミニクリナーブラシ 120×Φ1.5×約9.38mm 白 HBS-MP-1.5-W	1,380	1,520			1529								
7-3330-02	ミニクリナーブラシ 120×Φ1.5×約9.38mm 赤 HBS-MP-1.5-R	1,380	1,520			1529								
7-3330-03	ミニクリナーブラシ 120×Φ1.5×約9.38mm 青 HBS-MP-1.5-B	1,380	1,520			1529								
7-3330-04	ミニクリナーブラシ 120×Φ1.5×約9.38mm 黄 HBS-MP-1.5-Y	1,380	1,520			1529								
7-3330-05	ミニクリナーブラシ 120×Φ1.5×約9.38mm 緑 HBS-MP-1.5-G	1,380	1,520			1529								
7-3331-01	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.0×約9.54mm 白 HBS-MP-2.0-W	1,380	1,520			1529								
7-3331-02	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.0×約9.54mm 赤 HBS-MP-2.0-R	1,380	1,520			1529								
7-3331-03	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.0×約9.54mm 青 HBS-MP-2.0-B	1,380	1,520			1529								
7-3331-04	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.0×約9.54mm 黄 HBS-MP-2.0-Y	1,380	1,520			1529								
7-3331-05	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.0×約9.54mm 緑 HBS-MP-2.0-G	1,380	1,520			1529								
7-3332-01	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.5×約9.7mm 白 HBS-MP-2.5-W	1,380	1,520			1529								
7-3332-02	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.5×約9.7mm 赤 HBS-MP-2.5-R	1,380	1,520			1529								
7-3332-03	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.5×約9.7mm 青 HBS-MP-2.5-B	1,380	1,520			1529								
7-3332-04	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.5×約9.7mm 黄 HBS-MP-2.5-Y	1,380	1,520			1529								
7-3332-05	ミニクリナーブラシ 120×Φ2.5×約9.7mm 緑 HBS-MP-2.5-G	1,380	1,520			1529								
7-3333-01	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.0×約9.76mm 白 HBS-MP-3.0-W	1,380	1,520			1529								
7-3333-02	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.0×約9.76mm 赤 HBS-MP-3.0-R	1,380	1,520			1529								
7-3333-03	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.0×約9.76mm 青 HBS-MP-3.0-B	1,380	1,520			1529								
7-3333-04	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.0×約9.76mm 黄 HBS-MP-3.0-Y	1,380	1,520			1529								
7-3333-05	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.0×約9.76mm 緑 HBS-MP-3.0-G	1,380	1,520			1529								
7-3334-01	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.5×約10.1mm 白 HBS-MP-3.5-W	1,380	1,520			1529								
7-3334-02	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.5×約10.1mm 赤 HBS-MP-3.5-R	1,380	1,520			1529								
7-3334-03	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.5×約10.1mm 青 HBS-MP-3.5-B	1,380	1,520			1529								
7-3334-04	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.5×約10.1mm 黄 HBS-MP-3.5-Y	1,380	1,520			1529								
7-3334-05	ミニクリナーブラシ 120×Φ3.5×約10.1mm 緑 HBS-MP-3.5-G	1,380	1,520			1529								
7-3335-01	ミニクリナーブラシ 120×Φ4.0×約1.08mm 白 HBS-MP-4.0-W	1,380	1,520			1529								
7-3335-02	ミニクリナーブラシ 120×Φ4.0×約1.08mm 赤 HBS-MP-4.0-R	1,380	1,520			1529								
7-3335-03	ミニクリナーブラシ 120×Φ4.0×約1.08mm 青 HBS-MP-4.0-B	1,380	1,520			1529								
7-3335-04	ミニクリナーブラシ 120×Φ4.0×約1.08mm 黄 HBS-MP-4.0-Y	1,380	1,520			1529								
7-3335-05	ミニクリナーブラシ 120×Φ4.0×約1.08mm 緑 HBS-MP-4.0-G	1,380	1,520			1529								
7-3456-01	腹臥位用 フェイスクッション	5,400	5,800			598								
7-3456-02	腹臥位用 ニツ折れバスタクッション	17,600	18,600			598								
7-3924-01	ケアシー 007-70210	360	420								54			
7-3944-01	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 成人用 (ラベンダー×ピンク) スナップオン仕様 1019999	27,500	31,000			665								
7-3944-02	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 成人用 (ネイビー×スカイブルー) スナップオン仕様 1019997	27,500	31,000			665								
7-3944-03	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 成人用 (ブラック×ガーネット) スナップオン仕様 1019998	27,500	31,000			665								
7-4059-01	ベルグメン6 136	1,220	1,320			1311								
7-408-24	ウルトラ7000 延長管	4,000	5,670	2504	2504				102					
7-408-26	ウルトラ7000 丸ブラシ	3,000	4,170	2504	2504				102					
7-408-27	ウルトラ7000 スキマ用吸込口	1,100	3,170	2504	2504				102					
7-4087-01	耳付ホータイ 3巻 1包(3巻入)	1,000	1,230								1342			
7-4087-02	耳付ホータイ 4巻 1包(4巻入)	1,000	1,230								1342			
7-4087-03	耳付ホータイ 5巻 1包(5巻入)	1,000	1,230								1342			
7-4087-04	耳付ホータイ 6巻 1包(6巻入)	1,000	1,230								1342			
7-4087-05	耳付ホータイ 8巻 1包(8巻入)	1,000	1,230								1342			
7-4181-01	アメディーゼW 平刺 1包(300枚入) 13743	4,120	4,350			1303								
7-4181-02	アメディーゼW 2ツ折 1包(300枚入) 13744	4,120	4,350			1303								
7-4181-03	アメディーゼW 4ツ折 1包(300枚入) 13626	4,120	4,350			1303								
7-4181-04	アメディーゼW 8ツ折 (縦) 1包(300枚入) 13747	4,120	4,350			1303								
7-4181-05	アメディーゼW 8ツ折 (並) 1包(300枚入) 13637	4,120	4,350			1303								
7-4443-01	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 新生児用 (ラベンダー×ピンク) スナップオン仕様 01020004	27,500	31,000			665								
7-4443-02	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 新生児用 (ネイビー×スカイブルー) スナップオン仕様 01020005	27,500	31,000			665								
7-4443-03	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 新生児用 (ブラック×ガーネット) スナップオン仕様 01020006	27,500	31,000			665								
7-4444-01	エンジェルナーススコープ 教育用ステート 小児用 (ラベンダー×ピンク) スナップオン仕様 01020001													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機番2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	飯櫃2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
J-546-01	ステンレスワゴン 手摺無し 400×300×800mm TE-400	40,000	48,000			102								
J-546-02	ステンレスワゴン 手摺有り 514×300×800mm TE-400HD	43,000	50,000			102								
J-546-03	ステンレスワゴン 手摺無し 600×400×800mm TE-600	47,000	56,000			102								
J-546-04	ステンレスワゴン 手摺有り 714×400×800mm TE-600HD	49,000	55,000			102								
J-546-05	ステンレスワゴン 手摺無し 700×500×800mm TE-700	55,000	64,000			102								
J-546-06	ステンレスワゴン 手摺有り 814×500×800mm TE-700HD	57,000	63,000			102								
J-5959-01	書道筆 細筆7号 JA333-7	400	500								297			
J-5959-02	書道筆 細筆8号 JA334-8	600	700								297			
J-5959-03	書道筆 太筆4号 JC333-4	700	800								297			
J-6046-01	スケッチブック(国産シリーズ・並口) B5 S140	300	340								333			
J-6046-02	スケッチブック(国産シリーズ・並口) A4 S131	370	420								333			
J-6046-03	スケッチブック(国産シリーズ・並口) B4 S120	470	520								333			
J-6046-04	スケッチブック(国産シリーズ・並口) A3 S115	740	800								333			
J-6047-01	お花紙(五色鶴) ちやいろ 1冊(500枚入) GT500-1	870	1,060								333			
J-6047-02	お花紙(五色鶴) むらさき 1冊(500枚入) GT500-2	870	1,060								333			
J-6047-03	お花紙(五色鶴) うくすい 1冊(500枚入) GT500-3	870	1,060								333			
J-6047-04	お花紙(五色鶴) ぼたん 1冊(500枚入) GT500-4	870	1,060								333			
J-6047-05	お花紙(五色鶴) ふじ 1冊(500枚入) GT500-5	870	1,060								333			
J-6047-06	お花紙(五色鶴) みどり 1冊(500枚入) GT500-6	870	1,060								333			
J-6047-07	お花紙(五色鶴) くら 1冊(500枚入) GT500-7	870	1,060								333			
J-6047-08	お花紙(五色鶴) おれんじ 1冊(500枚入) GT500-8	870	1,060								333			
J-6047-09	お花紙(五色鶴) わかくさ 1冊(500枚入) GT500-9	870	1,060								333			
J-6047-10	お花紙(五色鶴) べにもも 1冊(500枚入) GT500-10	870	1,060								333			
J-6047-11	お花紙(五色鶴) あおみどり 1冊(500枚入) GT500-11	870	1,060								333			
J-6047-12	お花紙(五色鶴) しろ 1冊(500枚入) GT500-12	870	1,060								333			
J-6047-13	お花紙(五色鶴) あお 1冊(500枚入) GT500-13	870	1,060								333			
J-6047-14	お花紙(五色鶴) あか 1冊(500枚入) GT500-14	870	1,060								333			
J-6047-15	お花紙(五色鶴) さいろ 1冊(500枚入) GT500-15	870	1,060								333			
J-6047-16	お花紙(五色鶴) みずいろ 1冊(500枚入) GT500-16	870	1,060								333			
J-6047-17	お花紙(五色鶴) ももいろ 1冊(500枚入) GT500-17	870	1,060								333			
J-6047-18	お花紙(五色鶴) クリーム 1冊(500枚入) GT500-18	870	1,060								333			
J-6047-19	お花紙(五色鶴) うすだいだい 1冊(500枚入) GT500-19	870	1,060								333			
J-6047-20	お花紙(五色鶴) さくら 1冊(500枚入) GT500-20	870	1,060								333			
J-612-01	ハイグロバックス フィルター付き人工鼻 EOG減菌済 25個入 352/5877	35,000	37,500			1475								
J-614-01	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ5.0mm 10本入 18750S	25,000	26,800			956								
J-614-02	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ5.5mm 10本入 18755S	25,000	26,800			956								
J-614-03	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ6.0mm 10本入 18760S	25,000	26,800			956								
J-614-04	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ6.5mm 10本入 18765S	25,000	26,800			956								
J-614-05	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ7.0mm 10本入 18770S	25,000	26,800			956								
J-614-06	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ7.5mm 10本入 18775S	25,000	26,800			956								
J-614-07	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ8.0mm 10本入 18780S	25,000	26,800			956								
J-614-08	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ8.5mm 10本入 18785S	25,000	26,800			956								
J-614-09	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ9.0mm 10本入 18790S	25,000	26,800			956								
J-614-10	カーバード 気管チューブ(スタイレット付) EOG減菌済(個包装) Φ10mm 10本入 18710S	25,000	26,800			956								
J-615-01	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ5.0mm 10本入 18750	20,000	21,400			956								
J-615-02	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ5.5mm 10本入 18755	20,000	21,400			956								
J-615-03	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ6.0mm 10本入 18760	20,000	21,400			956								
J-615-04	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ6.5mm 10本入 18765	20,000	21,400			956								
J-615-05	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ7.0mm 10本入 18770	20,000	21,400			956								
J-615-06	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ7.5mm 10本入 18775	20,000	21,400			956								
J-615-07	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ8.0mm 10本入 18780	20,000	21,400			956								
J-615-08	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ8.5mm 10本入 18785	20,000	21,400			956								
J-615-09	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ9.0mm 10本入 18790	20,000	21,400			956								
J-615-10	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ9.5mm 10本入 18795	20,000	21,400			956								
J-615-11	カーバード 気管チューブ EOG減菌済(個包装) Φ10.0mm 10本入 18710	20,000	21,400			956								
J-636-11	PTFEルツボ(蓋付き) 25mL	24,000	28,000	1862	1862									
J-636-12	PTFEルツボ(蓋付き) 50mL	24,000	28,000	1862	1862									
J-636-13	PTFEルツボ(蓋付き) 75mL	28,000	33,000	1862	1862									
J-636-14	PTFEルツボ(蓋付き) 100mL	28,000	33,000	1862	1862									
J-636-15	PTFEルツボ(蓋付き) 5mL	13,000	15,000	1862	1862									
J-636-16	PTFEルツボ(蓋付き) 10mL	13,000	15,000	1862	1862									
J-6411-01	ソルボタターチフイント 63173	3,600	4,000			1093					499			
J-6411-02	ソルボタターチフイント 63174	3,600	4,000			1093					499			
J-6411-03	ソルボタターチフイント 63175	3,600	4,000			1093					499			
J-6568-01	フィットカット(安全ガイド付) ホワイト/ピンク SC-165AM	1,500	1,720			2045								
J-6568-02	フィットカット(安全ガイド付) ホワイト/ブルー SC-165AFM	1,850	2,150			2045								
J-677-01	TIHソフトホルダー(ホワイト) フリーサイズ(成人～幼児) 10本入	5,000	5,400			961								
J-678-01	トラキオライフ JP 25個入 353S19046Z	13,750	14,750			1477								
J-752-11	縫合縫置キット 交換用標準バンド	16,100	17,400			1243								
J-8149-01	利用者カルテファイル(リングファイル) ブルー FL-804RF	720	780			185					263			
J-8149-02	利用者カルテファイル(リングファイル) ピンク FL-804RF	720	780			185					263			
J-8149-03	利用者カルテファイル(リングファイル) グリーン FL-804RF	720	780			185					263			
J-8149-11	利用者カルテファイル(リングファイル)用インデックス グレー FL-807IS	400	440			185					263			
J-820-01	展開台(手動昇降式) 900×640×900～1300mm NM-900M	300,000	374,000			1567								
J-820-02	展開台(手動昇降式) 1200×640×900～1300mm NM-1200M	320,000	392,000			1567								
J-820-03	展開台(手動昇降式) 1500×640×900～1300mm NM-1500M	360,000	431,000			1567								
J-8698-01	SUDチタン摂食指導用スプーン SIU-O2	1,300	1,400								31			
J-8743-01	Cleash 植物石鹸 3P 1パック(3個入)	180	230								147			
J-8778-02	ゼリーナ(ゼリー調整食品) おかゆ用タイプ 400g	8,680	7,800								22			
J-8795-01	エクベッド TB-895 スカイブルー	128,000	140,800								361			
J-8795-02	エクベッド TB-895 ライムグリーン	128,000	140,800								361			
J-8795-03	エクベッド TB-895 ピンク	128,000	140,800								361			
J-8803-01	フレックスメタルスプーン 小 ピンク FM-01P	2,300	2,400			30								
J-8803-02	フレックスメタルスプーン 小 イエロー FM-01Y	2,300	2,400			30								
J-8803-03	フレックスメタルスプーン 小 ブルー FM-01B	2,300	2,400			30								
J-8804-01	フレックスメタルスプーン 先割れ・小 ピンク FM-02P	2,300	2,400			30								
J-8804-02	フレックスメタルスプーン 先割れ・小 イエロー FM-02Y	2,300	2,400			30								
J-8804-03	フレックスメタルスプーン 先割れ・小 ブルー FM-02B	2,300	2,400			30								
J-8805-01	フレックスメタルスプーン 大 ピンク FM-03P	2,400	2,500			30								
J-8805-02	フレックスメタルスプーン 大 イエロー FM-03Y	2,400	2,500			30								
J-8805-03	フレックスメタルスプーン 大 ブルー FM-03B	2,400	2,500			30								
J-8806-01	フレックスメタルスプーン 先割れ・大 ピンク FM-04P	2,400	2,500			30								
J-8806-02	フレックスメタルスプーン 先割れ・大 イエロー FM-04Y	2,400	2,500			30								
J-8806-03	フレックスメタルスプーン 先割れ・大 ブルー FM-04B	2,400	2,500			30								
J-8809-01	ビタッとシリコン皿 レッド PD-01	2,100	2,200			35								
J-8809-02	ビタッとシリコン皿 イエロー PD-02	2,100	2,200			35								
J-8809-03	ビタッとシリコン皿 ブルー PD-03	2,100	2,200			35								
J-8911-01	新旧接続コネクタ(栄養用) オスオス 1箱(10個入) 28210	2,610	3,100			1423								
J-8911-02	新旧接続チューブ(栄養用) メスメス 1箱(10個入) 28211	3,170	3,760			1423								
J-8912-03	ネオファードシリンジ 30mL 1箱(25本入) 25014	3,970	5,150			1430					463			
J-8912-04	ネオファードシリンジ 30mL 1箱(25本入) 25015	4,530	5,870			1430					463			
J-8912-05	ネオファードシリンジ 30mL 1箱(25本入) 25016	5,330	6,910			1430					463			
J-8912-12	ネオファードシリンジ26305	4,060	5,260			1430					463			
J-8912-13	ネオファードシリンジ26306	4,620	5,990			1430					463			
J-8912-14	ネオファードシリンジ26307	5,420	7,020			1430					463			
J-8912-21	ネオファードシリンジ 26317	7,370	9,550			1430					463			

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフー ズ2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
J-9043-03	T型収納式平行棒 TB-1463 3500	340,000	390,000								307			
J-9043-04	T型収納式平行棒 TB-1463 4000	340,000	390,000								307			
J-921-01	内視鏡スタンド(ネスティングタイプ) 約400×400×1370～2000mm NZ-1	83,000	89,000			1198								
J-939-01	ソフトホルダー(ブルー) 大 10本入 321-05	5,000	5,400			961								
J-939-02	ソフトホルダー(ブルー) 小 10本入 321-01	5,000	5,400			961								
J-9797-03	予防衣 ビンク M	3,000	2,700			2012					514			
J-986-04	シリンジ 20mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 50本入 00942	3,670	4,590			1433								
9-1421-01	シリコングリーナースプーン M SC-02 M	800	850			229								
9-1421-02	シリコングリーナースプーン L SC-03 L	1,000	1,050			229								
9-1726-01	鼻腔洗浄器(ササリン) NAS 大	2,700	2,500			1167								
9-1726-02	鼻腔洗浄器(ササリン) NAS 小	2,700	2,500			1167								
9-1726-11	鼻腔洗浄器(ササリン) NAS 専用塩 1箱(50袋入)	1,600	1,500			1167								
9-1754-01	シリンジ(針付き) 1mL(インシュリン用) 27G×1/2(13mm) 1箱(100本入) 00921	4,240	5,300			1401								
9-1754-03	シリンジ(針付き) 2mL(ツベルクリン等) 23G×1(25mm) 1箱(100本入) 00903	4,110	5,140			1401								
9-1754-10	シリンジ(針付き) 1mL(ツベルクリン用) 27G×1/2(13mm) 1箱(100本入) 00920	3,980	4,980			1401								
9-1755-02	プラスチックシリンジ(針なし) 2mL ツベルクリン用 ルアーチップ(中口) 100本入 01003	3,230	4,040			1400								
9-1755-03	プラスチックシリンジ(針なし) 1mL ルアーチップ(中口) 100本入 01001	2,990	3,740			1400					457			
9-1755-04	プラスチックシリンジ(針なし) 2.5mL ルアーチップ(中口) 100本入 01004	2,620	3,280			1400					457			
9-1755-05	プラスチックシリンジ(針なし) 5mL ルアーチップ(中口) 100本入 01005	3,230	4,040			1400					457			
9-1755-06	プラスチックシリンジ(針なし) 10mL ルアーチップ(横口) 100本入 01007	4,240	5,300			1400					457			
9-1755-07	プラスチックシリンジ(針なし) 20mL ルアーチップ(横口) 50本入 01008	3,180	3,980			1400					457			
9-1755-08	プラスチックシリンジ(針なし) 30mL ルアーチップ(横口) 50本入 01009	7,170	8,960			1400					457			
9-1755-09	プラスチックシリンジ(針なし) 50mL ルアーチップ(横口) 25本入 01010	4,770	5,960			1400					457			
9-1755-10	プラスチックシリンジ(針なし) 50mL カチテルチップ(中口) 1箱(25本入) 01012	5,290	6,610			1400					457			
9-1755-11	プラスチックシリンジ(針なし) 1mL ツベルクリン用 ルアーチップ(中口) 100本入 1045	3,120	3,900			1400								
9-1756-01	プラスチックシリンジ(ロック)針なし 2.5mL 1箱(100本入) 01081	2,870	3,590			1400								
9-1756-02	プラスチックシリンジ(ロック)針なし 5mL 1箱(100本入) 01082	3,620	4,530			1400								
9-1756-03	プラスチックシリンジ(ロック)針なし 10mL 1箱(100本入) 01083	4,620	5,780			1400								
9-1756-04	プラスチックシリンジ(ロック)針なし 20mL 1箱(50本入) 01084	3,490	4,360			1400								
9-1756-05	プラスチックシリンジ(ロック)針なし 30mL 1箱(50本入) 01085	7,920	9,900			1400								
9-1756-06	プラスチックシリンジ(ロック)針なし 50mL 1箱(25本入) 01086	4,980	6,230			1400								
9-1757-01	注射針 18G 1・1/2(38mm) RB ピンク 100本入 00801	1,190	1,610			1405								
9-1757-02	注射針 18G 1・1/2(38mm) SB ピンク 100本入 00802	1,190	1,610			1405								
9-1757-03	注射針 19G 1・1/2(38mm) RB クリーム 100本入 00803	1,190	1,610			1405								
9-1757-04	注射針 19G 1・1/2(38mm) SB クリーム 100本入 00804	1,190	1,610			1405								
9-1757-05	注射針 20G 1・1/2(38mm) RB イエロー 100本入 00805	1,190	1,610			1405								
9-1757-06	注射針 20G 1・1/2(38mm) SB イエロー 100本入 00806	1,190	1,610			1405								
9-1757-08	注射針 21G 1/2(13mm) RB グリーン 100本入 00824	1,190	1,610			1405								
9-1757-09	注射針 21G 5/8(16mm) RB グリーン 100本入 00823	1,190	1,610			1405								
9-1757-10	注射針 21G 1・1/2(38mm) SB グリーン 100本入 00808	1,190	1,610			1405								
9-1757-12	注射針 22G 1・1/4(32mm) SB ブラック 100本入 00810	1,190	1,610			1405								
9-1757-13	注射針 22G 1・1/2(38mm) RB ブラック 100本入 00811	1,190	1,610			1405								
9-1757-14	注射針 22G 1・1/2(38mm) SB ブラック 100本入 00812	1,190	1,610			1405								
9-1757-15	注射針 23G 1・1/4(32mm) RB ブルー 100本入 00814	1,190	1,610			1405								
9-1757-16	注射針 23G 1・1/4(32mm) SB ブルー 100本入 00815	1,190	1,610			1405								
9-1757-18	注射針 26G 1/2(13mm) RB ブラウン 100本入 00820	1,190	1,610			1405								
9-1757-19	注射針 27G 1/2(13mm) SB グレー 100本入 00822	1,190	1,610			1405								
9-1757-21	注射針 24G 1・1/4(32mm) RB パープル 100本入 817	1,190	1,610			1405								
9-1757-22	注射針 24G 1(25mm) RB パープル 100本入 816	1,190	1,610			1405								
9-1757-23	注射針 25G 5/8(16mm) RB オレンジ 100本入 819	1,190	1,610			1405								
9-1757-24	注射針 27G 3/4(19mm) RB グレー 100本入 821	1,190	1,610			1405								
9-180-01	OAダストカバー M	8,000	9,780	2621	2621									
9-180-02	OAダストカバー L	9,500	11,400	2621	2621									
9-2390-01	フットソング 170mm DC-200R	4,200	6,800			1109								
9-2392-01	ニッパー 爪用 130mm HF-478R	15,200	23,000			1107					502			
9-2392-02	ニッパー コーナ 115mm HF-476R	12,300	21,500			1107								
9-2392-03	ニッパー 甘皮 100mm HF-460R	12,300	19,500			1107								
9-2392-04	ニッパー 爪・肥厚爪用(直) 150mm HF-480R	18,000	26,000			1107								
9-2392-05	ニッパー 爪・肥厚爪用(曲) 150mm HF-210R	18,500	35,600			1107								
9-2392-06	STBニッパー3.3 爪用・角用(直)	12,800	13,800			1107								
9-2529-02	ストレージステンレスカート 3段 ピンク (幅600mm/引き出し2個) CHS-3H-P	57,200	57,500	2376	2376	103					368			
9-282-01	ネオフィード吸引チップ225090	1,900	2,260								464			
9-282-02	ネオフィード吸引チップ225091	1,700	2,020								464			
9-284-01	ENスターターバック26200 26200	8,350	9,900			-					458			
9-3511-01	洗口液(コンクール) 250mL CMR	1,100	1,250			1782								
9-3663-01-52	(小分け)プロシエアディスプレイカバー 1袋(50枚入) エコノミータイプ	3,500	3,840			-					52			
9-3674-21	小型包装品用高圧蒸気滅菌器 ステリライズ SS-TA2N1	600,000	660,000			-								
9-3920-01	折りたたみテーブル 635×495(175)×700(845)mm SB-645TA	23,000	26,000			62								
9-3920-02	折りたたみテーブル 750×500(175)×700(870)mm SB-755TA	25,000	28,000			62								
9-3920-03	折りたたみテーブル 900×600(190)×700(905)mm SB-900TA	31,000	34,000			62								
9-4171-01	セミブラ/レンズ生物顕微鏡(LEDライト) 単眼 40～400× E-136-LED	51,600	49,000	766	766									
9-4171-02	セミブラ/レンズ生物顕微鏡(LEDライト) 双眼 40～1000× E-138-LED	106,000	95,000	766	766									
9-4811-22	シャッターワゴン用 仕切板セット 深 P-FT6	4,800	4,400			95								
9-4811-31	シャッターワゴン 716×520×1025mm TC3400	158,000	142,000			95								
9-4925-01	インバーター発電機 ガソリン式 EU8 ENTRY	123,000	129,600								283			
9-4927-01	インバーター発電機 エネポ カセットボンベガス式 純正オイル/カセットボンベ付 AZHE-1K	159,000	169,000	2368	2368	555					283			174
9-5796-04	滅菌クローバーカップ綿球 No.20 5球入 001-10470	1,900	1,950			1319								
9-5796-07	滅菌クローバーカップ綿球 No.30 5球入 001-10473	3,100	3,190			1319								
9-5863-05	牽らく膝ガード(ソルボ) スリム 量 S 63045	5,800	6,000			1062					494			
9-5863-06	牽らく膝ガード(ソルボ) スリム 量 M 63046	5,800	6,000			1062					494			
9-5863-07	牽らく膝ガード(ソルボ) スリム 量 L 63047	5,800	6,000			1062					494			
9-5863-08	牽らく膝ガード(ソルボ) スリム 量 2L 63048	5,800	6,000			1062					494			
9-5893-26	ナビスメイトトレイゴコン 補助天板付き 5段BOX ベーチ	94,000	95,000			96								
9-6405-01	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーフィット) 左足用S ベージュ 21.5～23.0 63539	2,200	2,400			1093								
9-6405-02	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーフィット) 右足用S ベージュ 21.5～23.0 63540	2,200	2,400			1093								
9-6405-03	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーフィット) 左足用M ベージュ 23.5～25.0 63541	2,200	2,400			1093								
9-6405-04	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーフィット) 右足用M ベージュ 23.5～25.0 63542	2,200	2,400			1093								
9-6405-05	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーフィット) 左足用L ベージュ 25.5～27.0 63543	2,200	2,400			1093								
9-6405-06	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーフィット) 右足用L ベージュ 25.5～27.0 63544	2,200	2,400			1093								
9-6554-01	オーバルリンク(浴室用マット) ライトグリーン L1	25,410	28,000			1959					138			
9-6554-02	オーバルリンク グリーン L1	25,410	28,000			1959					138			
9-6555-01	オーバルリンク(浴室用マット) ライトグリーン L2	48,510	53,500			1959					138			
9-6555-02	オーバルリンク グリーン L2	48,510	53,500			1959					138			
9-6556-01	オーバルリンク(浴室用マット) ライトグリーン L3	69,300	76,500			1959					138			
9-6556-02	オーバルリンク グリーン L3	69,300	76,500			1959					138			
9-7091-02	取薬用トレイ 24人用 緑・白・赤・黄 (NSケースタイプ) NS-24RC(24人用)	12,300	12,400			293								
9-7091-03	取薬用トレイ 32人用 緑・白・赤・黄 (NSケースタイプ) NS-32RC(32人用)	16,800	16,900			293								
9-7091-04	取薬用トレイ 16人用 緑・白・赤・黄 (Nケースタイプ) N-16RC(16人用)	10,900	11,000			293								
9-7091-06	取薬用トレイ 32人用 緑・白・赤・黄 (Nケースタイプ) N-32RC(32人用)	17,100	18,400			293								
9-7137-01	牽らく膝ガード(ソルボ) レギュラー S 白 63326	4,800	5,300			1062					494			
9-7137-02	牽らく膝ガード(ソルボ) レギュラー M 白 63327	4,800	5,300			1062					494			
9-7137-03	牽らく膝ガード(ソルボ) レギュラー L 白 63328	4,800	5,300		</									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
9-8428-12	盲人杖 四つ折(ミニ・細口) アルミニウム YS-34-H-13	4,800	5,600			1840					241			
9-8433-01	指差用参考固定バンド 38 x 1500 YS-52	2,800	3,200			977								
99-0158-54	ORBO(TM) 47 Amberlite(R) XAD(R)-7 specially treated, 100/50 mg, W.W.W separators, O.D. x L 6 m 20349	40,300	41,700	1315	1315									
99-0158-55	ORBO(TM) 49P (OVS) Supelbak(TM)-20 specially treated Amberlite(R) XAD(R)-2 (20/40), 270/140 mg 20350	36,200	37,500	1315	1315									
99-0158-56	ORBO(TM) 60 FLORISIL(R) purified/deactivated (30/45), 100/50 mg, W.F.F separators, O.D. x L 6 mm x 75 mm, pkg o 20351	32,100	33,200	1315	1315									
99-0158-60	ORBO(TM) 90 Carboxen(R) 564 (20/45), 160/80 mg, W.F.F separators, O.D. x L 6 mm x 75 mm, pkg o 20358	14,000	14,500	1315	1315									
99-0159-34	ORBO(TM) Tube Cutter, for ORBO tube cutting 20596 20596	25,100	26,000	1315	1315									
99-0239-87	Visiprep (TM) SPE Vacuum Manifold, DL (Disposable Liner), 24-port model 57265 57265	272,000	282,000	1315	1315									
99-0240-12	SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 mum, for use with manual h 57318	61,200	66,100	1315	1315									
99-2368-17	ジフェニルアミン-4-スルホン酸-β-リウム D4130-5G D4130	16,910	16,900	1500	1500									
9-9483-13	電子体温計(病院用) 口中・直腸(1本入) ET-C40SS	2,850	3,360			712								
9-021-07	使い捨て式防じんマスク 9955J DS2	3,960	4,750	2201	2201									
9-021-08	使い捨て式防じんマスク 9955JH DS2	3,960	4,750	2201	2201									
9-1099-01	ベアシックスリッパ グリーン M 556002	920	890			-					516			
9-1099-02	ベアシックスリッパ グリーン L 562256	900	890			-					516			
9-1303-01	ステンレスワゴン TED-400	65,000	70,000			102								
9-1303-02	ステンレスワゴン TED-400HD	67,000	72,000			102								
9-1304-01	ステンレスワゴン TED-600	83,000	88,000			102								
9-1304-02	ステンレスワゴン TED-600HD	85,000	90,000			102								
9-1308-01	ステンレスワゴン TED-700	91,000	96,000			102								
9-1308-02	ステンレスワゴン TED-700HD	93,000	98,000			102								
9-1309-01	ステンレスワゴン TE-403	47,000	52,000			102								
9-1309-02	ステンレスワゴン TE-403HD	49,000	54,000			102								
9-1310-01	ステンレスワゴン TE-603	58,000	63,000			102								
9-1310-02	ステンレスワゴン TE-603HD	60,000	65,000			102								
9-1311-01	ステンレスワゴン TE-703	69,000	74,000			102								
9-1311-02	ステンレスワゴン TE-703HD	71,000	76,000			102								
9-1611-01	ダストボックスDX #500 キャスタータイプ グレー DXSH	113,390	113,300	-		-								
9-1611-02	ダストボックスDX #500 キャスタータイプ ベージュ DXSBE	113,390	113,300	-		-								
9-1611-03	ダストボックスDX #500 振置タイプ グレー DXSSH	116,060	116,000	-		-								
9-1611-04	ダストボックスDX #500 振置タイプ ベージュ DXSBE	116,060	116,000	-		-								
9-1612-01	ダストボックスDX #800 キャスタータイプ グレー DXSH	146,770	146,700	-		-								
9-1612-02	ダストボックスDX #800 キャスタータイプ ベージュ DXSBE	146,770	146,700	-		-								
9-1612-03	ダストボックスDX #800 振置タイプ グレー DXSBH	149,440	149,400	-		-								
9-1612-04	ダストボックスDX #800 振置タイプ ベージュ DXSBE	149,440	149,400	-		-								
9-1628-01	バリュ+ フロートホワイト 21.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-02	バリュ+ フロートホワイト 22.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-03	バリュ+ フロートホワイト 22.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-04	バリュ+ フロートホワイト 23.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-05	バリュ+ フロートホワイト 23.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-06	バリュ+ フロートホワイト 24.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-07	バリュ+ フロートホワイト 24.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-08	バリュ+ フロートホワイト 25.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-09	バリュ+ フロートホワイト 25.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-10	バリュ+ フロートホワイト 26.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-11	バリュ+ フロートホワイト 26.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-12	バリュ+ フロートホワイト 27.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-13	バリュ+ フロートホワイト 27.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-14	バリュ+ フロートホワイト 28.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-15	バリュ+ フロートホワイト 28.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-16	バリュ+ フロートホワイト 29.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1628-17	バリュ+ フロートホワイト 30.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-01	バリュ+ フロートネイビー 21.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-02	バリュ+ フロートネイビー 22.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-03	バリュ+ フロートネイビー 22.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-04	バリュ+ フロートネイビー 23.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-05	バリュ+ フロートネイビー 23.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-06	バリュ+ フロートネイビー 24.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-07	バリュ+ フロートネイビー 24.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-08	バリュ+ フロートネイビー 25.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-09	バリュ+ フロートネイビー 25.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-10	バリュ+ フロートネイビー 26.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-11	バリュ+ フロートネイビー 26.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-12	バリュ+ フロートネイビー 27.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-13	バリュ+ フロートネイビー 27.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-14	バリュ+ フロートネイビー 28.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-15	バリュ+ フロートネイビー 28.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-16	バリュ+ フロートネイビー 29.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1629-17	バリュ+ フロートネイビー 30.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-01	バリュ+ フロートブラック 21.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-02	バリュ+ フロートブラック 22.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-03	バリュ+ フロートブラック 22.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-04	バリュ+ フロートブラック 23.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-05	バリュ+ フロートブラック 23.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-06	バリュ+ フロートブラック 24.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-07	バリュ+ フロートブラック 24.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-08	バリュ+ フロートブラック 25.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-09	バリュ+ フロートブラック 25.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-10	バリュ+ フロートブラック 26.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-11	バリュ+ フロートブラック 26.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-12	バリュ+ フロートブラック 27.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-13	バリュ+ フロートブラック 27.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-14	バリュ+ フロートブラック 28.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-15	バリュ+ フロートブラック 28.5cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-16	バリュ+ フロートブラック 29.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1630-17	バリュ+ フロートブラック 30.0cm V104	5,000	5,400	-		-								
9-1631-01	バリュ+ フロートV105 ホワイト 21.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-02	バリュ+ フロートV105 ホワイト 22.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-03	バリュ+ フロートV105 ホワイト 22.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-04	バリュ+ フロートV105 ホワイト 23.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-05	バリュ+ フロートV105 ホワイト 23.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-06	バリュ+ フロートV105 ホワイト 24.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-07	バリュ+ フロートV105 ホワイト 24.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-08	バリュ+ フロートV105 ホワイト 25.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-09	バリュ+ フロートV105 ホワイト 25.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-10	バリュ+ フロートV105 ホワイト 26.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-11	バリュ+ フロートV105 ホワイト 26.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-12	バリュ+ フロートV105 ホワイト 27.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-13	バリュ+ フロートV105 ホワイト 27.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-14	バリュ+ フロートV105 ホワイト 28.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-15	バリュ+ フロートV105 ホワイト 28.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-16	バリュ+ フロートV105 ホワイト 29.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1631-17	バリュ+ フロートV105 ホワイト 30.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-01	バリュ+ フロートV105 ネイビー 21.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-02	バリュ+ フロートV105 ネイビー 22.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-03	バリュ+ フロートV105 ネイビー 22.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-04	バリュ+ フロートV105 ネイビー 23.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-05	バリュ+ フロートV105 ネイビー 23.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-06	バリュ+ フロートV105 ネイビー 24.0cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-07	バリュ+ フロートV105 ネイビー 24.5cm V105	5,200	5,400	-		-								
9-1632-0														

2025年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズゾール 2021 頁	ナビス助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策力 タログ 頁
9-1633-07	バリュイフロートV105 ブラック 24.5cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-08	バリュイフロートV105 ブラック 25.0cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-09	バリュイフロートV105 ブラック 25.5cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-10	バリュイフロートV105 ブラック 26.0cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-11	バリュイフロートV105 ブラック 26.5cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-12	バリュイフロートV105 ブラック 27.0cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-13	バリュイフロートV105 ブラック 27.5cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-14	バリュイフロートV105 ブラック 28.0cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-15	バリュイフロートV105 ブラック 28.5cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-16	バリュイフロートV105 ブラック 29.0cm V105	5,200	5,400			-								
9-1633-17	バリュイフロートV105 ブラック 30.0cm V105	5,200	5,400			-								
9-5003-01	クリーンルーム用クリーナー AS-100M	175,000	193,000	2503	2503									
9-5003-02	クリーンルーム用クリーナーウルバフィルタ ULPAフィルター	53,000	59,000	2503	2503									
9-5656-01	静電気除去ブラシ ハケ型 STAC14	3,900	4,300	2559	2559									
9-5656-02	静電気除去ブラシ コンパクト型 STAC33	3,900	4,400	2559	2559									
9-5656-03	静電気除去ブラシ ハンド型 STAC200	14,500	15,800	2559	2559									
9-5656-04	静電気除去ブラシ ミニハケ型 STAC99	1,400	1,500	2559	2559									
9-5657-01	静電気除去ブラシ 絹付コンパクト型 STAC169	15,600	17,200	2559	2559									
9-5657-02	静電気除去ブラシ 絹付コンパクト型 STAC169-B	11,800	12,400	2559	2559									
1-2072-01-24	流量計(円錐形・ハイグラス) 10mL JCSS校正付	17,740	17,960	1740	1740									
1-2072-02-24	流量計(円錐形・ハイグラス) 20mL JCSS校正付	17,740	17,960	1740	1740									
1-2072-03-24	流量計(円錐形・ハイグラス) 30mL JCSS校正付	18,100	18,370	1740	1740									
1-2072-05-24	流量計(円錐形・ハイグラス) 100mL JCSS校正付	18,750	19,100	1740	1740									
1-2072-06-24	流量計(円錐形・ハイグラス) 200mL JCSS校正付	20,500	21,070	1740	1740									
63-1394-01-22	恒溫器 出荷前点検検査書付 SLI-220	105,000	108,000	62	62									
63-1394-02-22	恒溫器 出荷前点検検査書付 SLI-400C	168,000	173,000	62	62									
63-1394-03-22	恒溫器 出荷前点検検査書付 SLI-700C	242,000	248,000	62	62									
4-1199-01-20	トリプルタイマー 校正証明書付 5020-0377	10,000	9,800	2048	2048									
63-7822-49-20	個人装着型酸素濃度計 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 OX-04G	53,000	58,000	616	616									
0-1381-01	洗髪車 (低床型) 本体 GT	583,000	700,000			1935								
0-190-01	洗髪車 本体 SL-505	506,000	608,000			1935								
65-9404-50	ポータブルトイレ たため〜るA(計はね上げタイプ) 8080	62,800	72,000			1876								
65-9404-52	ポータブルトイレ たため〜るA(計はね上げ袋タイプ) 8082	62,800	72,000			1876								
65-8896-56	うがい用紙コップ 3オンス 100個入×30袋 3オンス 9500	8,760	9,800			-								
65-8896-57	うがい用紙コップ 5オンス 100個入×30袋 5オンス 9500	9,970	11,100			-								