

2025年12月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2026年1月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025
レンタルカタログVol.2

2026年1月1日

 **アズワン株式会社**

2026年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	レンタルカ タログ 頁
0-036-11	オムツ交換車 920×460×936 A型	130,000	152,000			1866							
0-1040-11	オムツ交換車 1470×462×936 B型	183,000	212,000			1866							
0-3116-01	フィルター式ガーゼ缶丸型 φ180×120mm	15,200	18,200			1172							
0-3116-02	フィルター式ガーゼ缶丸型 φ270×180mm	21,500	25,500			1172							
0-312-02	点滴固定器 300×100×80 M	2,800	3,360			1113							
0-4005-01	罐詰 200×108×30mm M-18-20	560	660			1188							
0-4005-02	罐詰 210×117×30mm M-18-21	640	760			1188							
0-4005-03	罐詰 220×125×40mm M-18-22	720	860			1188							
0-4005-04	罐詰 240×140×40mm M-18-24	1,100	1,320			1188							
0-4005-05	罐詰 270×162×45mm M-18-27	1,560	1,860			1188							
0-4005-06	罐詰 300×172×55mm M-18-30	2,100	2,400			1188							
0-4005-07	罐詰 330×188×60mm M-18-33	3,200	3,800			1188							
0-4005-08	罐詰 360×215×65mm M-18-36	3,900	4,800			1188							
0-4005-09	罐詰 400×245×65mm M-18-40	5,200	6,400			1188							
0-4071-01	卓上ポリシーラー FS-215	44,600	46,000	2038	2038	1151							
0-4071-02	卓上ポリシーラー FS-315	56,400	58,600	2038	2038	1151							
0-4071-11	卓上ポリシーラー用 補修部品 FS-215-2	6,670	6,880	2038	2038	1151							
0-4071-12	卓上ポリシーラー用 補修部品 FS-215-5	6,960	7,170	2038	2038	1151							
0-4071-13	卓上ポリシーラー用 補修部品 FS-315-2	8,300	8,560	2038	2038	1151							
0-4071-14	卓上ポリシーラー用 補修部品 FS-315-5	8,580	8,840	2038	2038	1151							
0-4597-01	角型減面カスト(フタ・底開閉式) 300×150×115mm KK-1	14,100	15,500			1173							
0-4597-02	角型減面カスト(フタ・底開閉式) 300×120×75mm KK-2	11,300	12,400			1173							
0-467-01	丸カスト φ180×120mm 18	7,100	8,490			1172							
0-467-02	丸カスト φ270×180mm 27	13,200	15,800			1172							
0-468-01	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 295×230×75mm B-小	15,000	17,200			1172							
0-468-02	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 325×260×75mm B-中	16,200	18,600			1172							
0-468-03	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 355×290×75mm B-大	17,400	20,000			1172							
0-468-04	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 295×230×85mm C-小	16,200	18,600			1172							
0-468-05	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 325×260×85mm C-中	17,400	20,000			1172							
0-468-06	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 355×290×85mm C-大	18,600	21,400			1172							
0-468-07	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 295×230×95mm E-小	17,400	20,000			1172							
0-468-08	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 325×260×95mm E-中	18,600	21,400			1172							
0-468-09	中材用角型カスト(フタ・底開閉式) 355×290×95mm E-大	19,800	22,800			1172							
0-469-01	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・開閉式) 270×120×85mm AS	12,100	13,900			1173							
0-469-02	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・開閉式) 370×130×90mm AL	12,800	14,800			1173							
0-470-01	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 240×180×70mm BS	11,800	13,600			1173							
0-470-02	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 240×180×85mm BL	12,400	14,400			1173							
0-470-03	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 270×210×70mm DS	13,000	15,000			1173							
0-470-04	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 270×210×85mm DL	13,600	15,600			1173							
0-471-01	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 270×120×40mm CS	11,600	13,400			1173							
0-471-02	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 310×130×40mm CL	12,800	14,800			1173							
0-5012-01	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 120×120×85mm GS	11,000	12,600			1173							
0-5012-02	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) 160×160×110mm GL	12,600	14,600			1173							
0-5013-01	小物カスト(フタ・底開閉式) 200×70×40mm	10,000	11,000			1174							
0-5031-03	手洗ブラシ減菌ケース(センサー式) KB-15・KB-15S用スタンド KB-152	156,000	164,000			1223							
0-6189-11	打診器 3693R 3693R	1,050	1,200			223							
0-6482-01	丸カスト φ90×75mm 9	5,760	6,510			1172							
0-6482-02	丸カスト φ120×90mm 12	5,960	7,080			1172							
0-6482-03	丸カスト φ150×105mm 15	6,160	7,660			1172							
0-6482-04	丸カスト φ210×150mm 21	11,200	13,600			1172							
0-6482-05	丸カスト φ240×165mm 24	11,900	14,400			1172							
0-7404-01	メディカルカップ(バリウム用カップ) SCM-400P 50個入 SCM-400P検査用	1,120	1,180			812							
0-7406-01	検尿カップ 211mL 100個入 AE-205	790	840			254							
0-7427-01	卓上オートクレープ用角カスト フタ・底開閉式 210×150×40mm HS	10,800	12,500			1173							
0-7427-02	卓上オートクレープ用角カスト フタ・底開閉式 240×180×40mm HM	11,300	13,000			1173							
0-7427-03	卓上オートクレープ用角カスト フタ・底開閉式 270×210×40mm HL	11,900	13,800			1173							
0-7427-05	卓上オートクレープ用角カスト フタ・底・フィルタ式 310×130×40mm F-CL	14,100	16,400			1173							
0-9513-01	卓上オートクレープ用角カスト(フタ・底開閉式) SL	16,000	19,200			1172							
0-9581-31	紙コップ(無地) 90mL(3φ寸ス)1箱(50個×60袋入) SM-90	12,600	13,300			1604							
0-9586-01	ソフトスクラブブラシソフ13	960	1,060			1222							
1-1412-04	三角フラスコ 500mL 1463	1,240	1,270								459		
1-1551-01	積み重ねアミバット 小 浅型	17,000	26,900	2134	2134								
1-1551-02	積み重ねアミバット 小 深型	17,300	26,600	2134	2134								
1-1551-03	積み重ねアミバット 中 浅型	25,600	38,000	2134	2134								
1-1551-04	積み重ねアミバット 中 深型	26,700	35,200	2134	2134								
1-1551-05	積み重ねアミバット 大 浅型	31,100	37,300	2134	2134								
1-1551-06	積み重ねアミバット 大 深型	33,000	37,000	2134	2134								
1-1552-01	フタ付バスケット 小	14,200	19,100	2134	2134								
1-1552-02	フタ付バスケット 中	17,400	23,000	2134	2134								
1-1552-03	フタ付バスケット 大	24,700	31,600	2134	2134								
1-1552-04	フタ付バスケット 特大	34,600	43,600	2134	2134								
1-1790-01	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 0.1~10μL S 96本/ラック×10ラック 0030 078.500	35,700	37,800	1182	1182								
1-1790-02	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 0.1~10μL M 96本/ラック×10ラック 0030 078.519	35,700	37,800	1182	1182								
1-1790-03	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 0.5~20μL 96本/ラック×10ラック 0030 078.527	34,200	36,200	1182	1182								
1-1790-04	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 2.0~20μL 96本/ラック×10ラック 0030 078.535	34,200	36,200	1182	1182								
1-1790-05	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 2.0~100μL 96本/ラック×10ラック 0030 078.543	34,200	36,200	1182	1182								
1-1790-06	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 2.0~200μL 96本/ラック×10ラック 0030 078.551	34,200	36,200	1182	1182								
1-1790-07	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 20.0~300μL 96本/ラック×10ラック 0030 078.560	34,200	36,200	1182	1182								
1-1790-08	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 50.0~1000μL 96本/ラック×10ラック 0030 078.578	37,000	39,200	1182	1182								
1-1790-09	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 0.1~5mL 24本/ラック×5ラック 0030 078.616	18,700	19,800	1182	1182								
1-1790-10	フィルターチップ(φpデュアルフィルター) 0.5~10mL 100本入 0030 077.598	15,400	16,300	1182	1182								
1-1824-01	小型デジタルマノメータ HT-1500NL	112,000	128,000	676	676								
1-1824-02	小型デジタルマノメータ HT-1500NM	60,000	69,800	676	676								
1-1824-03	小型デジタルマノメータ HT-1500NH	86,000	106,000	676	676								
1-1824-04	小型デジタルマノメータ HT-1500NS	87,000	99,800	676	676								
1-2011-11	OAタップ WHA2423Wp	1,270	1,470	2056	2056								
1-2011-12	OAタップ WHA2553Wp	2,010	2,530	2056	2056								
1-2011-13	OAタップ WHA2524Wp	1,690	1,950	2056	2056								
1-2011-14	OAタップ WHA2554Wp	2,290	2,870	2056	2056								
1-2012-01	OAタップ(接地15A形) 4個口 3m WCH2334HP	4,060	5,330	2056	2056	383							
1-2012-02	OAタップ(接地15A形) 4個口 5m WCH2354HP	4,870	6,350	2056	2056								
1-2012-03	OAタップ(接地15A形) 4個口 3m 掛け止め形 WCH2434HP	4,320	5,750	2056	2056								
1-2012-04	OAタップ(接地15A形) 6個口 3m 掛け止め形 WCH2436H	5,300	7,000	2056	2056	2001							
1-2012-05	OAタップ(接地15A形) 4個口 3m 電源表示・掛け止め形 WCH24343H	4,600	6,000	2056	2056								
1-2012-06	OAタップ(接地15A形) 6個口 3m 電源表示・掛け止め形 WCH24363H	5,600	7,330	2056	2056								
1-2016-01	ローリングタップ 1個口 WH2129WP	840	1,100	2056	2056								
1-2016-02	スナップタップ 3個口 WH2123WP	750	990	2056	2056						578		
1-2016-03	トリプルタップ 3個口 WH2013PK	510	690	2056	2056						578		
1-2016-04	三角タップ 2個口 WH2012PK	500	680	2056	2056						578		
1-2118-11~11-20	コンバト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	60,000	61,500	434	434								
1-2118-13~20	コンバト電子天びん 校正証明書付 NV212000JP	72,000	73,900	434	434								
1-2118-17~20	コンバト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	59,200	60,700	434	434								
1-2351-01	工具セット S-51	70,900	73,100	2058	2058	2002							
1-2482-01	スイッチ付き延長コード 1m WHS2901WP	1,300	1,730	2056	2056								
1-2482-02	スイッチ付き延長コード 2.5m WH2913BPk	1,520	1,980	2056	2056								
1-2482-03	スイッチ付き延長コード 2.5m フットスイッチ WH2711KWP	2,330	3,070	2056	2056								
1-													

2026年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンクアスト 2025	ナビス2028 2024	サニーフーズ 2024	飯盛2024	アズビオ 2025	アズトール 2021	サイエンスカ タログ	災害対策カ タログ	レンタルカ タログ
1-3068-71	アズビュアクリーンペーパー-B A4 ブルー 1箱(250枚×10袋入)	26,400	24,300						86				
1-3068-72	アズビュアクリーンペーパー-B A4 ホワイト 2500枚	26,400	24,300						86				
1-3068-73	アズビュアクリーンペーパー-B A4 ピンク 2500枚	26,400	24,300						86				
1-3068-74	アズビュアクリーンペーパー-B A4 イエロー 2500枚	26,400	24,300						86				
1-3068-75	アズビュアクリーンペーパー-B A4 グリーン 2500枚	26,400	24,300						86				
1-3068-77	アズビュアクリーンペーパー-B A3 ブルー 1250枚	26,400	24,300						86				
1-3068-78	アズビュアクリーンペーパー-B A3 グリーン 1250枚	26,400	24,300						86				
1-3068-80	アズビュアクリーンペーパー-B A4 ブルー 1250枚	26,400	24,300						86				
1-3558-11	高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプブルー 0～500.0kPaG KDM30 α-500PaG-M-BL	49,000	52,000	679	679								
1-3558-12	高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプブルー 0～1,000MPaG KDM30 α-1MPaG-M-BL	49,000	52,000	679	679								
1-3558-13	高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプブルー 0～10,00MPaG KDM30 α-10MPaG-M-BL	49,000	52,000	679	679								
1-3559-11	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー 0～500.0kPaG KDM30 α-500PaG-B-BL	45,000	48,000	679	679								
1-3559-12	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー 0～10,00MPaG KDM30 α-1MPaG-B-BL	45,000	48,000	679	679								
1-3559-13	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー 0～10,00MPaG KDM30 α-10MPaG-B-BL	45,000	48,000	679	679								
1-3742-01	プローブ 134mm Z-262	1,020	1,210	2076	2076								
1-5710-11-22	恒温槽流水槽 出荷前点検検査書付 T-3S	277,000	299,000	108	108								
1-5774-31-20	コンパウト天秤 校正証明書付 CR221JP	29,600	30,100	441	441								
1-5774-34-20	コンパウト天秤 校正証明書付 CR621JP	34,500	35,200	441	441								
1-610-02	赤外線接触温度計 -80～50℃ 0335-00	3,910	4,300	515	515	1070						534	
1-6217-01	カッター オートロック スーパーA型 175B	720	790	2062	2062								588
1-6217-02	カッター 丸ネジ固定 O型 5B	1,130	1,250	2062	2062								588
1-6217-03	カッター替刃 175B-5B用 10枚入 LB10K	390	410	2062	2062								588
1-6218-02	カッター替刃 215B A用 10枚入 SB10K	270	290	2062	2062								588
1-6218-11	カッター 本体 Aプラス 215B A	410	450	2062	2062								588
1-6219-12	カッターステンレス替刃 8B用 小5枚入 SSB5K	300	330	2062	2062								588
1-6222-01	カッター プラスチック専用カッターL型 205B	1,080	1,170	2062	2062								588
1-6231-01	ウェハー用カーボンピンセット SI-TS508W-SA	5,500	5,800	2591	2591								
1-6231-02	ウェハー用カーボンピンセット SI-TS509W-SA	6,000	7,000	2591	2591								
1-6231-03	ウェハー用カーボンピンセット SI-TS510W-SA	6,600	7,000	2591	2591								
1-6549-11	卓上脱気シーラー(電動式) V-460-10	640,400	660,000	2035	2035								
1-6549-12	卓上脱気シーラー(電動式) 上下加熱式 V-460-10W	776,000	800,000	2035	2035								
1-6662-01	ウェハー用ピンセット ID-48WF	7,000	7,900	2591	2591								
1-6662-02	ウェハー用ピンセット ID-8WNF	29,700	33,600	2591	2591								
1-6691-01	非磁性ステンレスピンセット 5本組 5本組 5Aセット	33,000	40,600	2593	2593								
1-6691-02	チタンピンセットキット 5本組 TAセット	46,200	56,900	2593	2593								
1-6691-03	非磁性ステンレスピンセットキット 5本組 SMDセット	33,000	36,700	2593	2593								
1-6691-04	特殊鋼ピンセットキット 5本組 NCセット	52,800	68,900	2593	2593								
1-6726-01	ソレックスSH用バレル 0.5mL 6個入 0187.005	22,000	27,700	1204	1204								
1-6726-02	ソレックスSH用バレル 1mL 6個入 0187.01	18,700	23,500	1204	1204								
1-6726-03	ソレックスSH用バレル 2mL 6個入 0187.02	21,200	26,500	1204	1204								
1-6726-04	ソレックスSH用バレル 5mL 6個入 0187.05	23,700	29,900	1204	1204								
1-6726-05	ソレックスSH用バレル 10mL 6個入 0187.10	25,900	32,700	1204	1204								
1-6726-06	ソレックスSH用バレル 20mL 3個入 0187.20	15,000	18,800	1204	1204								
1-6726-11	ソレックスSH用マニホールド 4チャンネル	28,900	36,200	1204	1204								
1-6726-12	ソレックスSH用マニホールド 8チャンネル	36,900	46,200	1204	1204								
1-6726-13	ソレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 60mL 1.187.080	8,400	10,600	1205	1205								
1-6726-14	ソレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 125mL 1.187.150	8,600	11,000	1205	1205								
1-6726-15	ソレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー 250mL 1.187.250	9,200	11,400	1205	1205								
1-6726-16	ソレックスSH連続分注器クラシック用リザーバー接続バルブ 187.613	3,800	4,800	1205	1205								
1-6726-17	ソレックスSH用 専用潤滑剤 70mL	5,360	6,660	1204	1204								
1-6726-18	ソレックスSH用バレル 0.3mL 6個入 187.003	25,300	31,900	1204	1204								
1-6742-11	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-200-10	281,200	290,000	2039	2039	1155							
1-6742-12	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-300-5	283,200	292,000	2039	2039								
1-6742-13	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-300-10	318,200	328,000	2039	2039								
1-6742-14	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-450-5	308,000	318,000	2039	2039								
1-6742-15	オートシーラー(加熱温度制御) OPL-450-10	372,800	384,000	2039	2039								
1-6785-33	防水型デジタル温度計(センサープローブ) 表面温度・先端L型 KS-500L	23,100	24,000	479	479								
1-7393-11	ビペットスタンド リザーチ/リザーブプラス/リファレンス/リフアルニスZ/バイオマスター用 3116 000.015	27,600	29,500	1153	1153								
1-7393-13	ビペットスタンド エクスプローラー用充電スタンド 3116 000.031	46,100	49,300	1153	1153								
1-7393-14	ビペットスタンド エクスプローラー用回転充電スタンド 3116 000.023	87,100	93,200	1153	1153								
1-7403-01	ポリカーボネート瓶 100mL広口	330	340	1553	1553								
1-7403-02	ポリカーボネート瓶 250mL広口	490	500	1553	1553								
1-7403-03	ポリカーボネート瓶 500mL広口	660	670	1553	1553								
1-7403-04	ポリカーボネート瓶 1000mL広口	1,070	1,080	1553	1553								
1-7404-01	ガス洗浄瓶 100mL(PC製) 広口タイプ	3,550	3,570	1576	1576								
1-7432-01	耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ	13,000	18,600	2263	2263								
1-7434-01	レスキューブランケット KA-500	64,000	83,400	2370	2370								
1-8186-01	超精密ピンセット ID-65A	5,800	7,200	2589	2589								
1-8187-01	フラットピンセット 125	5,300	5,800	2591	2591								
1-8187-02	フラットピンセット 125A	5,300	5,800	2591	2591								
1-8187-03	フラットピンセット 127	5,300	5,800	2591	2591								
1-8188-01	汎用型ピンセット 125mm	5,830	6,200	1831	1831								
1-8188-02	汎用型ピンセット 135mm	5,800	6,400	1831	1831								
1-8188-06	汎用型ピンセット 110mm 120A SA	7,680	8,410	1831	1831								
1-8188-09	汎用型ピンセット 160mm 121 SA	7,680	8,410	1831	1831								
1-8188-10	汎用型ピンセット 150mm 124 SA	7,680	8,410	1831	1831								
1-8189-01	汎用型ピンセット 185mm	6,380	7,500	1831	1831								
1-8189-02	汎用型ピンセット 160mm DF	5,500	6,000	1831	1831								
1-8189-03	汎用型ピンセット 160mm DM	5,500	6,000	1831	1831								
1-8242-11	防じんマスク用フィルタ/DR185-DR80S用/RL2 1箱(2個入) L2W7(ﾙ2個1箱)	1,560	1,690	2205	2205								
1-8261-11	プローブ 160mm Z-268	1,650	1,740	2076	2076								
1-8401-01	厚手ビーカー 100mL 211312409	5,900	6,000	1717	1717								
1-8415-01	ポータブル型ソニックスモニター 本体 HUS-3	150,000	180,000	2090	2090								
1-8415-11	ポータブル型ソニックスモニター 石英センサー HUS-SSPS	140,000	148,000	2090	2090								
1-8415-12	ポータブル型ソニックスモニター 石英センサー HUS-SSPL	140,000	148,000	2090	2090								
1-8415-13	ポータブル型ソニックスモニター SUSセンサー HUS-SSUS	140,000	148,000	2090	2090								
1-8415-14	ポータブル型ソニックスモニター SUSセンサー HUS-SSUL	140,000	148,000	2090	2090								
1-8511-31-20	ポータブル導電率メーター(Seven2Go) スタンダード 校正証明書付 30207955	181,300	185,200	571	571								
1-8511-32-20	ポータブル導電率メーター(Seven2Go) フィールドキット 校正証明書付 30207956	190,200	184,800	571	571								
1-8523-03	RQフレックス(多項目水質検査)用 キャリブレーションセット 18954-1M	12,000	12,700	588	588								
1-8523-11	RQフレックス20(多項目水質検査器) 本体 17246-1M	203,000	214,000	588	588								
1-8523-14	RQフレックス(多項目水質検査)用 ストリップアダプター 1.17267.0001	15,700	16,600	588	588								
1-8714-01	クリーンブース CL-901	752,000	767,000	2388	2388								
1-8714-13	間仕切りカーテン CL-901-4	46,000	51,000	2388	2388								
1-9001-53	定温乾燥箱(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SONW-600SB	224,000	237,000	22	22								
1-9839-06	ステンレスドラム缶容器 クローズ缶200L OM1108-04	93,400	96,600	1643	1643								
1-9839-08	ステンレスドラム缶容器 オープン缶200L OM1108-18	86,300	88,800	1643	1643								
1-9915-01	ウェハー用ピンセット ID-2WFCPRSA	7,500	8,300	2592	2592								
1-9915-02	ウェハー用ピンセット ID-4WFCPRSA	7,500	8,300	2592	2592								
1-9915-03	カーボンファイバーピンセット 先端交換可能	6,800	7,700	2592	2592								
1-9915-04	カーボンファイバーピンセット 先端交換可能	6,800	7,700	2592	2592								
1-9915-11	ウェハー用ピンセットID-2WFCPT用交換チップ ID-2WFCPT	3,990	4,280	2592	2592								
1-9915-12	ウェハー用ピンセットID-4WFCPT用交換チップ ID-4WFCPT	3,990	4,280	2592	2592								
1-9915-13	ウェハー用ピンセットID-2ACPT用交換チップ ID-2ACPT	3,400	3,710	2592	2592								
1-9915-14	ウェハー用ピンセットID-5CPT用交換チップ ID-5CPT	3,400	3,710	2592	2592								
1-9916-01	マイクロ剪刀 105mm 直刀 YS-7105	6,000	7,200	1411	1411								
1-9916-02	マイクロ剪刀 105mm 反刀 YS-8105	6,000	7,200	1411	1411								
1-9916-03	マイクロ剪刀 115mm 直刀 YS-7115	6,000	7,200	1411	1411								
1-9916-04	マイクロ剪刀 115mm 反刀 YS-8115	6,00											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	レンタルカ タログ 頁
2-3127-31	試薬(研究開発用) アセトニトリル 500mL 010-00355	3,300	3,470	1493	1493						591		
2-3127-32	試薬(研究開発用) アセトニトリル 3L 010-00367	9,400	10,600	1493	1493						591		
2-3127-37	試薬(研究開発用) 塩酸 500mL 080-00805	2,250	2,370	1493	1493						591		
2-3127-40	試薬(研究開発用) 硝酸1.38 500mL 140-01155	2,400	2,620	1493	1493						591		
2-3129-12	液体クロマトグラフ用試薬 メタノール IL 330-01216	3,050	3,320	1496	1496								
2-3647-09	硫酸アンモニウム 特級 500g 01002705	1,600	1,700	1493	1493						591		
2-3647-19	ε-スルホ一水(無結) 特級 500g 03002985	2,000	2,200	1493	1493						591		
2-3647-30	硫酸第1級アンモニウム(10大水和物 特級 500g 09000505	2,800	3,500	1493	1493						591		
2-3647-44	塩化カリウム 特級 500g 16003285	1,650	1,750	1493	1493						591		
2-3647-47	硝酸カリウム 特級 500g 16003785	2,500	3,000	1493	1493						591		
2-3647-56	酢酸ナトリウム三水和物 特級 500g 19001305	1,300	1,600	1493	1493						591		
2-3790-06	分包粉末増地 56207 大調整群用 400mL用×60包入	13,200	34,160	1353	1353		21						
2-4631-21	リサーチプラスF 3124000024	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-22	リサーチプラスF 3124000040	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-23	リサーチプラスF 3124000059	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-24	リサーチプラスF 3124000067	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-25	リサーチプラスF 3124000075	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-26	リサーチプラスF 3124000091	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-27	リサーチプラスF 3124000105	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-28	リサーチプラスF 3124000113	33,100	35,100	1153	1153								
2-4631-29	リサーチプラスF 3124000121	33,100	35,100	1153	1153								
2-4632-21	リサーチプラスV 3123000012	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-22	リサーチプラスV 3123000020	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-23	リサーチプラスV 3123000039	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-24	リサーチプラスV 3123000047	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-25	リサーチプラスV 3123000055	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-26	リサーチプラスV 3123000063	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-27	リサーチプラスV 3123000071	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-28	リサーチプラスV 3123000098	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-29	リサーチプラスV 3123000101	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4632-30	リサーチプラスV 3123000080	56,100	58,300	1153	1153	298							
2-4633-40	リファレンスZ/F4925000120	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-41	リファレンスZ/F4925000138	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-42	リファレンスZ/F4925000146	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-43	リファレンスZ/F4925000154	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-44	リファレンスZ/F4925000162	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-45	リファレンスZ/F4925000170	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-51	リファレンスZ/F4925000014	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-52	リファレンスZ/F4925000022	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-53	リファレンスZ/F4925000030	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-54	リファレンスZ/F4925000049	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-55	リファレンスZ/F4925000057	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-56	リファレンスZ/F4925000073	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-57	リファレンスZ/F4925000081	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-58	リファレンスZ/F4925000090	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-59	リファレンスZ/F4925000103	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-60	マイクロビペット 4925000065	40,100	42,500	1153	1153								
2-4633-61	マイクロビペット 4925000111	40,100	42,500	1153	1153								
2-4634-31	リファレンスZ/4924000010	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-32	リファレンスZ/4924000029	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-33	リファレンスZ/4924000037	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-34	リファレンスZ/4924000045	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-35	リファレンスZ/4924000053	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-36	リファレンスZ/4924000061	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-37	リファレンスZ/4924000070	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-38	リファレンスZ/4924000088	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-39	リファレンスZ/4924000096	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-40	リファレンスZ/4924000100	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4634-41	リファレンスZ/4924000118	59,000	60,700	1154	1154	298							
2-4635-11	バリチップP 1-10mL 100本入 0030 048.130	21,600	23,100	1154	1154								
2-4635-12	バリチップS 25-10mL 0030 050.525	16,400	17,500	1154	1154								
2-4636-31	リサーチプラスM 3125000010	143,000	152,000	1154	1154								
2-4636-32	リサーチプラスM 3125000036	143,000	152,000	1154	1154								
2-4636-33	リサーチプラスM 3125000052	143,000	152,000	1154	1154								
2-4636-34	リサーチプラスM 3125000028	156,000	165,000	1154	1154								
2-4636-35	リサーチプラスM 3125000044	156,000	165,000	1154	1154								
2-4636-36	リサーチプラスM 3125000060	156,000	165,000	1154	1154								
2-4645-41	コンビチップアドバンス 0.1mL 100本入 0030 089.405	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-42	コンビチップアドバンス 0.2mL 100本入 0030 089.413	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-43	コンビチップアドバンス 0.5mL 100本入 0030 089.421	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-44	コンビチップアドバンス 1.0mL 100本入 0030 089.430	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-45	コンビチップアドバンス 2.5mL 100本入 0030 089.448	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-46	コンビチップアドバンス 5.0mL 100本入 0030 089.456	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-47	コンビチップアドバンス 10mL 100本入 0030 089.464	20,300	21,700	1171	1171								
2-4645-49	コンビチップアドバンス 0.1mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.618	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-50	コンビチップアドバンス 0.2mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.626	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-51	コンビチップアドバンス 0.5mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.634	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-52	コンビチップアドバンス 1.0mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.642	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-53	コンビチップアドバンス 2.5mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.650	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-54	コンビチップアドバンス 5.0mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.669	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-55	コンビチップアドバンス 10mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.677	37,800	40,400	1171	1171								
2-4645-63	コンビチップアドバンス 50mL用アダプター 0030 089.723	2,100	2,200	1171	1171								
2-4645-64	コンビチップアドバンス 25mL用アダプター 0030 089.715	2,100	2,200	1171	1171								
2-4645-65	コンビチップアドバンス バイオビュア50mL用アダプター 7個入 0030 089.740	15,200	16,300	1171	1171								
2-4645-66	コンビチップアドバンス バイオビュア25mL用アダプター 7個入 0030 089.731	15,200	16,300	1171	1171								
2-4645-68	コンビチップアドバンス 50mL 100本入 0030 089.490	26,400	28,200	1171	1171								
2-4645-71	マルチベクト 4982 000.012	70,800	75,000	1171	1171								
2-4645-76	コンビチップアドバンス 50mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.693	48,100	51,500	1171	1171								
2-4645-81	コンビチップアドバンス 25mL 100本入 0030 089.472	24,000	25,700	1171	1171								
2-4645-82	コンビチップアドバンス 25mL(バイオビュア) 100包入 0030 089.685	44,600	47,700	1171	1171								
2-4873-01	ビベットチップ(epiTIPS) セット 0.1〜10μL (96本/トレー×5+ケース(空箱)) 0030 076.290	11,800	12,300	1181	1181								
2-4873-03	ビベットチップ(epiTIPS) セット 2〜200μL (96本/トレー×5+ケース(空箱)) 0030 076.320	10,400	10,800	1181	1181								
2-4873-04	ビベットチップ(epiTIPS) セット 20〜300μL (96本/トレー×5+ケース(空箱)) 0030 076.338	10,400	10,800	1181	1181								
2-4873-05	ビベットチップ(epiTIPS) セット 50〜1000μL (96本/トレー×5+ケース(空箱)) 0030 076.346	11,100	11,500	1181	1181								
2-4873-06	ビベットチップ(epiTIPS) セット 50〜1250μL (96本/トレー×5+ケース(空箱)) 0030076559	14,500	15,100	1181	1181								
2-4873-07	ビベットチップ(epiTIPS) セット 250〜2500μL (48本/トレー×5+ケース(空箱)) 0030076362	10,200	10,600	1181	1181								
2-4874-01	ビベットチップ(epiTIPS) ボックス 0.1〜10μL 96本入 0030 076.125	6,500	6,800	1180	1180								
2-4874-02	ビベットチップ(epiTIPS) ボックス 0.5〜20μL 96本入 0030 076.141	5,700	5,900	1180	1180								
2-4874-03	ビベットチップ(epiTIPS) ボックス 2〜200μL 96本入 0030 076.150	5,700	5,900	1180	1180								
2-4874-04	epチップBox30076168 96本	5,700	5,900	1180	1180								
2-4874-05	ビベットチップ(epiTIPS) ボックス 50〜1000μL 96本入 0030 076.176	5,700	5,900	1180	1180								
2-4874-06	ビベットチップ(epiTIPS) ボックス 50〜1250μL 96本入 0030 076.184	6											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニークラース 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
2-4878-04	ビペットチップ(epTIPS) ラック 50〜1000μL 96本/箱×5箱 0030 075.250	10,100	10,500	1180	1180	298							
2-4878-05	ビペットチップ(epTIPS) ラック 100〜2500μL 48本/箱×5箱 0030 075.285	9,000	9,400	1180	1180	298							
2-4878-06	ビペットチップ(epTIPS) ラック 500〜10000 24本/箱×5箱 0030 075.315	12,100	12,600	1180	1180	298							
2-5094-01	超硬ピンセット ID-1NC	10,500	11,600	2592	2592								
2-5094-02	超硬ピンセット ID-2ANC	9,900	11,500	2592	2592								
2-5094-03	超硬ピンセット ID-3CNC	10,600	11,600	2592	2592								
2-5094-04	超硬ピンセット ID-5NC	10,500	13,000	2592	2592								
2-5094-05	超硬ピンセット ID-7NC	10,500	13,500	2592	2592								
2-5312-01	ソレックスSH SH1173 クラシック 連続分注器 0.5mL 173SH.05005	26,400	33,200	1205	1205								
2-5312-02	ソレックスSH SH1173 クラシック 連続分注器 1mL 173SH.0501	26,400	33,200	1205	1205								
2-5312-03	ソレックスSH SH1173 クラシック 連続分注器 2mL 173SH.0502	26,400	33,200	1205	1205								
2-5312-04	ソレックスSH SH1173 クラシック 連続分注器 5mL 173SH.0505	29,200	36,700	1205	1205								
2-5312-05	ソレックスSH SH1173 クラシック 連続分注器 10mL 173SH.0510	33,900	42,700	1205	1205								
2-5312-06	ソレックスSH SH1173 クラシック 連続分注器 20mL 173SH.0520	53,900	67,800	1205	1205								
2-5312-07	ソレックスSH SH1163 クラシック 連続分注器 1mL(2リングタイプ) 163SH.0501	27,800	34,900	1205	1205								
2-5312-08	ソレックスSH SH1163 クラシック 連続分注器 2mL(2リングタイプ) 163SH.0502	27,800	34,900	1205	1205								
2-5312-09	ソレックスSH SH1163 クラシック 連続分注器 5mL(2リングタイプ) 163SH.0505	29,200	36,700	1205	1205								
2-5312-10	ソレックスSH SH1163 クラシック 連続分注器 10mL(2リングタイプ) 163SH.0510	33,900	42,700	1205	1205								
2-5312-11	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 1mL 174SH.0501	45,700	57,600	1205	1205								
2-5312-12	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 2mL 174SH.0502	45,700	57,600	1205	1205								
2-5312-13	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 5mL 174SH.0505	49,500	62,100	1205	1205								
2-5312-14	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) ビストルハンドル 10mL 174SH.0510	58,300	73,100	1205	1205								
2-5312-15	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 1mL 164SH.0501	47,900	60,400	1205	1205								
2-5312-16	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 2mL 164SH.0502	47,900	60,400	1205	1205								
2-5312-17	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 5mL 164SH.0505	52,900	66,400	1205	1205								
2-5312-18	ソレックスSH連続分注器(プレミアム) 2リングハンドル 10mL 164SH.0510	61,400	76,500	1205	1205								
2-5312-19	ソレックスSH 連続分注器(クラシック) 0.3mL 173SH.05003	30,100	37,900	1205	1205								
2-5312-20	ソレックスSHプレミアム用部品 1. 170. 950	23,700	29,900	1205	1205								
2-5447-01	パーソナル遠心器 ディスクホーイ FB-4000	110,000	120,000	1285	1285								
2-5855-01	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16892-1M	24,300	25,500	588	588								
2-5855-02	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16899-1M	24,300	25,500	588	588								
2-5855-03	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16977-1M	24,500	25,900	588	588								
2-5855-04	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) アスコルビン酸 1箱(50枚入) 16981-1M	10,800	11,400	588	588								
2-5855-05	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) フラナクストリッブ 1箱(50枚入) 16730-1M	7,420	7,820	588	588								
2-5855-07	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 塩素 1箱(50枚入) 16896-1M	21,900	23,000	588	588								
2-5855-10	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) ホルムアルデヒド 1箱(50枚入) 16989-1M	21,900	23,000	588	588								
2-5855-11	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16732-1M	21,800	22,900	588	588								
2-5855-12	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 過酢酸 1箱(50枚入) 16975-1M	10,800	11,400	588	588								
2-5855-13	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 過酢酸 1箱(50枚入) 16976-1M	10,800	11,400	588	588								
2-5855-14	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 過酸化水素 1箱(50枚入) 16974-1M	10,800	11,400	588	588								
2-5855-15	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 過酸化水素 1箱(50枚入) 16731-1M	13,800	14,600	588	588								
2-5855-17	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) pHテスト 1箱(50枚入) 16996-1M	11,200	11,800	588	588								
2-5855-20	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) リン酸イオン 1箱(50枚入) 16978-1M	18,800	19,800	588	588								
2-5855-21	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16987-1M	11,000	11,400	588	588								
2-5855-23	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) グルコース 1箱(50枚入) 16720-1M	13,700	14,500	588	588								
2-5855-24	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 鉄イオン 1箱(50枚入) 16982-1M	11,000	11,400	588	588								
2-5855-30	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 硝酸イオン 1箱(50枚入) 16995-1M	11,000	11,600	588	588								
2-5855-31	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 硝酸イオン 1箱(50枚入) 16971-1M	10,800	11,400	588	588								
2-5855-32	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16973-1M	10,800	11,400	588	588								
2-5855-35	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) グルコース・フルクトース 1箱(50枚入) 16136-1M	58,700	61,900	588	588								
2-5855-37	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) マグネシウム 1箱(50枚入) 16124-1M	13,300	14,100	588	588								
2-5855-38	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) カルシウム 1箱(50枚入) 16125-1M	13,500	14,300	588	588								
2-5855-40	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) 乳酸 1箱(50枚入) 16127-1M	28,800	30,300	588	588								
2-5855-44	リフレクトクアント(RQ)フレックス用試験紙) カリウム 1箱(50枚入) 16992-1M	20,500	21,600	588	588								
2-5977-01	大腸菌O157用分離増地:極寒 S10寒天増地 300g 02105	5,600	9,640	1353	1353		22						
2-5977-02	大腸菌O157用増菌増地:プレメディア/ノボシオン増地+mc増地 100g 02845	3,000	3,750	1353	1353		22						
2-7830-11-20	校正証明書付デジタル台はかり 1ーD33P3Q0B1R1JP	92,300	94,900	445	445								
2-7830-12-20	校正証明書付デジタル台はかり 1ーD33P6Q0B1R1JP	92,300	94,900	445	445								
2-7830-14-20	校正証明書付デジタル台はかり 1ーD33P15Q0B1L2JP	109,000	111,800	445	445								
2-7830-16-20	校正証明書付デジタル台はかり 1ーD33P3Q0B1X2JP	127,200	130,700	445	445								
2-9202-11	高精度デジタル圧力計 DC24V5タイプ タイプ イエロー 0〜500kPaG KDM30 α-500kPaG-M-YL	49,000	52,000	679	679								
2-9202-12	高精度デジタル圧力計 DC24V5タイプ タイプ イエロー 0〜1.00MPaG KDM30 α-1MPaG-M-YL	49,000	52,000	679	679								
2-9202-13	高精度デジタル圧力計 DC24V5タイプ タイプ イエロー 0〜10.00MPaG KDM30 α-10MPaG-M-YL	49,000	52,000	679	679								
2-9203-11	高精度デジタル圧力計 DC24V5タイプ タイプ レッド 0〜500kPaG KDM30 α-500kPaG-M-RE	49,000	52,000	679	679								
2-9203-12	高精度デジタル圧力計 DC24V5タイプ タイプ レッド 0〜1.00MPaG KDM30 α-1MPaG-M-RE	49,000	52,000	679	679								
2-9203-13	高精度デジタル圧力計 DC24V5タイプ タイプ レッド 0〜10.00MPaG KDM30 α-10MPaG-M-RE	49,000	52,000	679	679								
2-9204-11	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ イエロー 0〜500kPaG KDM30 α-500kPaG-B-YL	45,000	48,000	679	679								
2-9204-12	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ イエロー 0〜1.00MPaG KDM30 α-1MPaG-B-YL	45,000	48,000	679	679								
2-9204-13	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ イエロー 0〜10.00MPaG KDM30 α-10MPaG-B-YL	45,000	48,000	679	679								
2-9205-11	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ レッド 0〜500kPaG KDM30 α-500kPaG-B-RE	45,000	48,000	679	679								
2-9205-12	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ レッド 0〜1.00MPaG KDM30 α-1MPaG-B-RE	45,000	48,000	679	679								
2-9205-13	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ レッド 0〜10.00MPaG KDM30 α-10MPaG-B-RE	45,000	48,000	679	679								
2-9641-01	超小型カッピング(アセタール・弁付き) ボディ PMCD1701	3,160	3,230	1902	1902								
2-9641-02	超小型カッピング(アセタール・弁付き) ボディ PMCD1702	2,680	2,740	1902	1902								
2-9641-03	超小型カッピング(アセタール・弁付き) ボディ PMCD1703	2,780	2,850	1902	1902								
2-9641-04	超小型カッピング(アセタール・弁付き) ボディ PMCD1704	2,650	2,710	1902	1902								
2-9642-01	超小型カッピング(アセタール・弁付き) インサート PMCD2201	2,710	2,770	1902	1902								
2-9642-02	超小型カッピング(アセタール・弁付き) インサート PMCD2202	2,330	2,390	1902	1902								
2-9642-03	超小型カッピング(アセタール・弁付き) インサート PMCD2203	2,880	2,950	1902	1902								
2-9642-04	超小型カッピング(アセタール・弁付き) インサート PMCD2204	2,420	2,480	1902	1902								
2-9906-01	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-043	7,350	7,700	525	525								
2-9906-02	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-065	7,350	7,700	525	525								
2-9906-03	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-087	7,350	7,700	525	525								
2-9906-04	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-110	7,350	7,700	525	525								
2-9906-05	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-132	7,350	7,700	525	525								
2-9906-06	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-154	7,350	7,700	525	525								
2-9906-07	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-176	7,350	7,700	525	525								
2-9906-08	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-198	7,350	7,700	525	525								
2-9906-09	テンプ・プレート(不可逆性)4点表示 1箱(10枚入) 450-223	7,350	7,700	525	525								
2-9907-01	テンプ・プレート(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-043	8,590	9,000	525	525								
2-9907-02	テンプ・プレート(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-076	8,590	9,000	525	525								
2-9907-03	テンプ・プレート(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-110	8,590	9,000	525	525								
2-9907-04	テンプ・プレート(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-143	8,590	9,000	525	525								
2-9907-05	テンプ・プレート(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-176	8,590	9,000	525	525								
2-9907-06	テンプ・プレート(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-215	8,590	9,000	525	525								
3-1145-02	バイオクリンベンチ(暗陰圧タイプ) ICB-1300J	1,314,000	1,461,000	919	919								
3-1145-03	バイオクリンベンチ(暗陰圧タイプ) ICB-1600J	1,755,000	1,951,000	919	919								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニーフーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
3-1432-06	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-203024	741,000	747,000					342					
3-1432-07	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-252524	761,000	767,000					342					
3-1432-08	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-253024	981,000	989,000					342					
3-1432-09	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-253524	1,091,000	1,099,000					342					
3-1432-10	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-303024	1,192,000	1,202,000					342					
3-1432-11	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-303524	1,262,000	1,272,000					342					
3-1432-12	クリーンブース(ブラックカーテンタイプ)(クラス10000)抗菌防臭HEPAフィルター付) B7-353524	1,422,000	1,434,000					342					
3-2449-01	PTFEメンブランフィルム 0.1um 270×1000×0.06 FP-010	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-02	PTFEメンブランフィルム 0.22um 270×1000×0.06 FP-022	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-03	PTFEメンブランフィルム 0.45um 270×1000×0.08 FP-045	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-04	PTFEメンブランフィルム 1um 270×1000×0.1 FP-100	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-05	PTFEメンブランフィルム 5um 270×1000×0.1 FP-500	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-07	PTFEメンブランフィルム 0.22um 270×1000×0.08 WP-020	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-08	PTFEメンブランフィルム 0.45um 270×1000×0.08 WP-045	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-09	PTFEメンブランフィルム 1um 270×1000×0.1 WP-100	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-10	PTFEメンブランフィルム 0.1um 270×1000×0.03 HP-010	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-11	PTFEメンブランフィルム 0.22um 270×1000×0.03 HP-020	52,500	57,200	1948	1948								
3-2449-12	PTFEメンブランフィルム 0.45um 270×1000×0.03 HP-045	52,500	57,200	1948	1948								
3-288-03	顕微鏡スライドボックス 赤 82024-610	1,450	1,530	1452	1452								
3-295-06	デイスボリ底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-578	31,300	34,000	1762	1762								
3-3992-01	ステンレス製天吊りフード(ボリュウムダンパー付き) 250×250×150mm TH-250	122,000	145,000					295					
3-3992-02	ステンレス製天吊りフード(ボリュウムダンパー付き) 300×300×150mm TH-300	133,000	158,000					295					
3-3992-03	ステンレス製天吊りフード(ボリュウムダンパー付き) 350×350×150mm TH-350	145,000	172,000					295					
3-3992-04	ステンレス製天吊りフード(ボリュウムダンパー付き) 400×400×200mm TH-400	174,000	206,000					295					
3-3992-05	ステンレス製天吊りフード(ボリュウムダンパー付き) 450×450×200mm TH-450	182,000	216,000					295					
3-3992-06	ステンレス製天吊りフード(ボリュウムダンパー付き) 500×500×200mm TH-500	197,000	233,000					295					
3-4577-01	ASSREクリーンドラフト(オールPVC・スタンダードタイプ)1200×850×2100mm CSP-1200	3,060,000	4,000,000					266					
3-4577-02	ASSREクリーンドラフト(オールPVC・スタンダードタイプ)1500×850×2100mm CSP-1500	3,300,000	4,320,000					266					
3-4577-03	ASSREクリーンドラフト(オールPVC・スタンダードタイプ)1800×850×2100mm CSP-1800	3,800,000	4,970,000					266					
3-4577-04	ASSREクリーンドラフト(オールPVC・ディープタイプ) 1200×1000×2100mm CDP-1200	3,170,000	4,150,000					266					
3-4577-05	ASSREクリーンドラフト(オールPVC・ディープタイプ)1500×1000×2100mm CDP-1500	3,460,000	4,530,000					266					
3-4577-06	ASSREクリーンドラフト(オールPVC・ディープタイプ)1800×1000×2100mm CDP-1800	3,960,000	5,180,000					266					
3-4578-01	クリーンドラフト スタンダード 1200×850×2100mm(オールステンレスタイプ) CSS-1200	2,800,000	3,660,000					267					
3-4578-02	クリーンドラフト スタンダード 1500×850×2100mm(オールステンレスタイプ) CSS-1500	2,930,000	3,830,000					267					
3-4578-03	クリーンドラフト スタンダード 1800×850×2100mm(オールステンレスタイプ) CSS-1800	3,240,000	4,240,000					267					
3-4578-04	クリーンドラフト ディープタイプ 1200×1000×2100mm(オールステンレスタイプ) CDS-1200	2,920,000	3,820,000					267					
3-4578-05	クリーンドラフト ディープタイプ 1500×1000×2100mm(オールステンレスタイプ) CDS-1500	3,190,000	4,170,000					267					
3-4578-06	クリーンドラフト ディープタイプ 1800×1000×2100mm(オールステンレスタイプ) CDS-1800	3,530,000	4,620,000					267					
3-4757-11	金属製ポールベン(ステンペアーライン) BSL-500D	500	1,000				130						
3-5043-01	耐切削手袋(スベクトラガード 13G) S HG-77-S(IP)	2,300	2,600				107						
3-5043-02	耐切削手袋(スベクトラガード 13G) M HG-77-M(IP)	2,300	2,600				107						
3-5043-03	耐切削手袋(スベクトラガード 13G) L HG-77-L(IP)	1,560	2,600				107						
3-5043-04	耐切削手袋(スベクトラガード 13G) LL HG-77-LL(IP)	2,300	2,600				107						
3-5044-01	PUコート耐切削手袋(スベクトラガード 13G) S HG-71-S(IP)	3,850	4,430				107						
3-5044-02	PUコート耐切削手袋(スベクトラガード 13G) M HG-71-M(IP)	3,850	4,430				107						
3-5044-03	PUコート耐切削手袋(スベクトラガード 13G) L HG-71-L(IP)	3,850	4,430				107						
3-5044-04	PUコート耐切削手袋(スベクトラガード 13G) LL HG-71-LL(IP)	3,850	4,430				107						
3-5159-01	電動クリンパアルミキャップ1mm用 N9304501	139,960	142,060	1611	1611								
3-5159-02	電動デキャップアルミキャップ1mm用 N9304502	139,960	142,060	1611	1611								
3-5159-03	電動クリンパアルミキャップ20mm用 N9304501	139,960	142,060	1611	1611								
3-5159-04	電動デキャップアルミキャップ20mm用 N9304503	139,960	142,060	1611	1611								
3-5266-01	ステンレスチェアー ナイロンウレタン車 CCC-4	59,200	68,000	2400	2400								
3-5266-02	ステンレスチェアー ナイロン車 CCK-4	58,400	68,000	2400	2400								
3-5266-03	ステンレスチェアー 導電ゴム車 CCM-4	58,400	68,000	2400	2400								
3-5266-04	ステンレスチェアー CGZ-4	71,000	81,700	2400	2400								
3-5401-04	フィットフード(かぶりタイプ) ツバ付き 白 LL FH-351W	2,430	2,200				112						
3-5572-01	セロジカルベット(プラスチック個別包装)1mL 1箱(200本×4袋入) 0030 127.692	37,300	38,800	1747	1747								
3-5572-02	セロジカルベット(プラスチック個別包装)2mL 1箱(150本×4袋入) 0030 127.706	31,400	32,600	1747	1747								
3-5572-03	セロジカルベット(プラスチック個別包装)5mL 1箱(100本×4袋入) 0030 127.714	26,700	27,800	1747	1747								
3-5572-04	セロジカルベット(プラスチック個別包装)10mL 1箱(100本×4袋入) 0030 127.722	29,900	31,100	1747	1747								
3-5572-05	セロジカルベット(プラスチック個別包装)25mL 1箱(50本×4袋入) 0030 127.730	28,200	29,300	1747	1747								
3-5572-06	セロジカルベット(プラスチック個別包装)50mL 1箱(40本×4袋入) 0030 127.748	65,800	68,400	1747	1747								
3-800-05	マウスイグルー用回転盤 黄 K3250	3,400	3,490	1400	1400								
3-8030-04	低温防水手袋 S CRYOKIT300-NM8	19,100	20,100	2268	2268								
3-8030-05	低温防水手袋 M CRYOKIT300-NM9	19,100	20,100	2268	2268								
3-8030-06	低温防水手袋 L CRYOKIT300NM10	19,100	20,100	2268	2268								
3-8128-06	極厚三角フラスコ 1000mL 212175401	7,100	7,300	1671	1671								
3-8214-04	シリコンヘラ シリコングリーナー レッド	2,480	2,060	1841	1841								
3-8214-05	シリコンヘラ シリコングリーナー イエロー	2,480	2,060	1841	1841								
3-8214-06	シリコンヘラ シリコングリーナー グリーン	2,480	2,060	1841	1841								
3-8214-07	シリコンヘラ シリコングリーナー ブルー	2,480	2,060	1841	1841								
3-8214-08	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー レッド	3,520	3,290	1841	1841								
3-8214-09	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー イエロー	3,520	3,290	1841	1841								
3-8214-10	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー グリーン	3,520	3,290	1841	1841								
3-8214-11	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー ブルー	3,520	3,290	1841	1841								
3-8214-12	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー 太 レッド	6,400	5,140	1841	1841								
3-8214-13	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー 太 イエロー	6,400	5,140	1841	1841								
3-8214-14	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー 太 グリーン	6,400	5,140	1841	1841								
3-8214-15	シリコンヘラ シリコンサラグリーナー 太 ブルー	6,400	5,140	1841	1841								
3-6450-01	デジタル塩分計 ASSC500	7,800	8,200	707	707								
3-6453-01	導電率計 ASCON2	7,900	8,100	572	572								
3-6920-01	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 50×80×0.076 1箱(100枚入) 295ST1023	2,910	3,210	2552	2552								
3-6921-02	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 80×130×0.076 1箱(100枚入) 295ST035	6,100	6,400	2552	2552								
3-6921-05	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 150×200×0.076 1箱(100枚入) 295ST068	9,650	10,200	2552	2552								
3-6921-09	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 250×300×0.076 1箱(100枚入) 295ST012	16,700	19,900	2552	2552								
3-6923-01	ESDシールドバッグ シールドバッグ ジッパー付き 80×130×0.076 1箱(100枚入) 758ST305	6,200	6,590	2552	2552								
3-6923-04	ESDシールドバッグ シールドバッグ ジッパー付き 150×200×0.076 1箱(100枚入) 758ST608	12,000	12,500	2552	2552								
3-7114-07	結晶皿 500mL 213114908	3,500	3,600	1711	1711								
3-7120-02	ネジロ三角フラスコ(PBTキャップ(GL32)) 250mL 218033653	7,600	7,770	1672	1672								
3-7129-23	広口角瓶 500 3H1/X1.5/S 2000073096	400	420	1528	1528								
3-7129-31	広口角瓶 500mL 3H1/X1.5/S 2000079209	420	440	1528	1528								
3-7288-01	石定盤用架台 147G-9050	112,000	126,000								84		
3-7288-02	石定盤用架台 147G-6060	122,000	153,000								84		
3-7330-01	アズツール不織布研磨材 20枚入 AT #320	2,180	2,230								59		
3-7353-03	サンプリングチューブ 3810X PCR clean 1パック(1000本入) 0030125215	8,600	9,000	1106	1106								
3-7353-04	セ이프ロックチューブ 2.0mL 0030 120.094	12,500	13,100	1106	1106								
3-7530-01	交換アダプタ 2P→3P交換アダプタ TAP-AD1RN	1,500	1,980	2056	2056								
3-7530-02	交換アダプタ 2P→2P L型交換アダプタ TAP-AD11	950	980	2056	2056								
3-7530-03	交換アダプタ 引掛→3P(平列形)交換アダプタ TAP-AD6N	2,200	2,850	2056	2056								
3-7530-04	交換アダプタ 3P(抜止形)→引掛交換アダプタ TAP-AD5N	2,800	3,140	2056	2056								
3-7530-05	交換アダプタ 3P(平列形)→引掛交換アダプタ TAP-AD4N	2,800	3,140	2056	2056								
3-7575-03	ヘルマ石英セル スタンダード 100-5-40	28,900	29,900	1329									

2026年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニーフーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	実習対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
3-7606-25	ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm(#37番手) OSP-100-L400	33,000	36,300	719	719								
3-7606-26	ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm(#46番手) OSP-120-L400	33,000	36,300	719	719								
3-7606-27	ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm(#55番手) OSP-150-L400	33,000	36,300	719	719								
3-7607-01	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#0番手) OSP-00-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-02	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#0.7番手) OSP-1.5-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-03	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#1番手) OSP-02-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-04	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#2番手) OSP-03-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-05	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#2.7番手) OSP-04-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-06	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#3番手) OSP-05-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-07	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#3.4番手) OSP-06-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-08	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#3.8番手) OSP-07-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-09	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#4番手) OSP-08-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-10	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#4.8番手) OSP-09-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-11	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#5番手) OSP-10-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-12	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#5.5番手) OSP-12-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-13	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#6番手) OSP-13-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-14	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#6.6番手) OSP-15-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-15	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#7番手) OSP-17-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-16	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#8番手) OSP-18-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-17	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#9番手) OSP-22-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-18	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#10番手) OSP-25-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-19	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#12番手) OSP-30-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-20	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#14番手) OSP-35-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-21	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#16番手) OSP-42-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-22	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#18番手) OSP-47-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-23	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#20番手) OSP-52-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-24	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#30番手) OSP-80-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-25	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#37番手) OSP-100-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-26	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#46番手) OSP-120-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-27	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm(#55番手) OSP-150-L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-31	ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット L60	13,200	14,500	719	719								
3-7607-32	ノンワイヤーバーコーター Select-Roller L60 既 L60T	46,200	50,800	719	719								
3-7608-01	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#0番手) OSP-00-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-02	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#0.7番手) OSP-1.5-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-03	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#1番手) OSP-02-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-04	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#2番手) OSP-03-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-05	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#2.7番手) OSP-04-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-06	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#3番手) OSP-05-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-07	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#3.4番手) OSP-06-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-08	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#3.8番手) OSP-07-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-09	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#4番手) OSP-08-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-10	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#4.8番手) OSP-09-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-11	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#5番手) OSP-10-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-12	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#5.5番手) OSP-12-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-13	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#6番手) OSP-13-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-14	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#6.6番手) OSP-15-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-15	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#7番手) OSP-17-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-16	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#8番手) OSP-18-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-17	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#9番手) OSP-22-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-18	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#10番手) OSP-25-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-19	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#12番手) OSP-30-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-20	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#14番手) OSP-35-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-21	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#16番手) OSP-42-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-22	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#18番手) OSP-47-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-23	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#20番手) OSP-52-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-24	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#30番手) OSP-80-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-25	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#37番手) OSP-100-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-26	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#46番手) OSP-120-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-27	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm(#55番手) OSP-150-L250	26,400	29,000	719	719								
3-7608-31	ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット L250	13,200	14,500	719	719								
3-7759-11	フレキシブルアーム空気清浄機用 交換用フィルター 一般用活性炭度(TV)	66,000	71,000					294					
3-7759-12	フレキシブルアーム空気清浄機用 交換用フィルター 有機系用活性炭度(YJ)	59,000	64,000					294					
3-7759-13	フレキシブルアーム空気清浄機用 交換用フィルター アンモニア用活性炭度(AM)	69,000	74,000					294					
3-7759-14	フレキシブルアーム空気清浄機用 交換用フィルター HEPA	65,000	70,000					294					
3-8058-01	導電性クリーンフォーム 950×1000×1mm MK-CPF	7,000	9,600	2555	2555								
3-8058-02	導電性クリーンフォーム 950×1000×3mm MK-CPF	9,560	12,300	2555	2555								
3-8058-03	導電性クリーンフォーム 950×1000×5mm MK-CPF	12,700	15,900	2555	2555								
3-8058-04	導電性クリーンフォーム 950×1000×10mm MK-CPF	20,300	25,400	2555	2555								
3-8058-05	導電性クリーンフォーム 950×1000×20mm MK-CPF	33,200	41,500	2555	2555								
3-8113-01	ノンワイヤーバーコーターセット Coating-Test-Kit L250	261,300	287,400	719	719								
3-8113-02	ノンワイヤーバーコーターセット Coating-Test-Kit L60	131,600	144,700	719	719								
3-8174-06	壁掛け乾燥ラック(排水機能付) 600×600mm 9640-2060	57,400	59,100	2146	2146								
3-8185-01	半圓形物サンブラー 5311-0001	18,300	18,900	1840	1840								
3-8218-01	ヒートパベル(不可逆性)5点表示 温度レンジ40-43-46-49-54 1箱(10枚入) CR-A	2,390	2,810	526	526								
3-8218-02	ヒートパベル(不可逆性)5点表示 温度レンジ60-65-71-77-82 1箱(10枚入) CR-B	2,390	2,810	526	526								
3-8218-03	ヒートパベル(不可逆性)5点表示 温度レンジ88-93-99-104-110 1箱(10枚入) CR-C	2,390	2,810	526	526								
3-8218-04	ヒートパベル(不可逆性)5点表示 温度レンジ116-121-127-132-138 1箱(10枚入) CR-D	2,390	2,810	526	526								
3-8252-01	PTFEチューブコネクタ(耐熱・耐薬品) D 575-02	2,700	2,750	1896	1896								
3-8255-11	ディスプレイケース 枠 No.37 100個入 9231237	10,600	10,900	1803	1803								
3-8438-02	ガラスビーズ(ソーダガラス) φ3mm 1セット(2枚入) N6326450010302	2,900	3,100	313	313								
3-8756-01	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-40	2,930	3,510	526	526								
3-8756-02	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-65	2,930	3,510	526	526								
3-8756-03	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-89	2,930	3,510	526	526								
3-8756-04	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-132	2,930	3,510	526	526								
3-8756-05	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-166	3,250	3,850	526	526								
3-8756-06	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-199	3,250	3,850	526	526								
3-8756-07	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-241	3,250	3,850	526	526								
3-8756-08	ヒートパベル(不可逆性)6点表示 1箱(10枚入) 6R-177V	3,580	4,210	526	526								
3-8757-01	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-P	3,580	4,210	526	526								
3-8757-02	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-R	3,580	4,210	526	526								
3-8757-03	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-S	3,580	4,210	526	526								
3-8757-04	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-T	3,580	4,210	526	526								
3-8757-05	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-U	3,580	4,210	526	526								
3-8757-06	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-V	3,580	4,210	526	526								
3-8757-07	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-W	3,580	4,210	526	526								
3-8757-08	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-X	3,580	4,210	526	526								
3-8757-09	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-Y	3,580	4,210	526	526								
3-8757-10	ヒートパベル(不可逆性)4点表示&ニ 1箱(10枚入) MN-Z	3,580	4,210	526	526								
3-9065-01	電動マルチベット E3 4987 000.010	123,000	130,000	1171	1171								
3-9065-02	電動マルチベット E3・充電スタンド付 4987 000.371	139,000	147,000	1171	1171								
3-9065-03	電動マルチベット E3x 4987 000.029	157,000	166,000	1171	1171								
3-9065-04	電動マルチベット E3x・充電スタンド付 4987 000.380	169,000	179,000	1171	1171								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	レンタルカ タログ 頁
3-9688-13	高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ レッド 0~10.00MPaG KDM30 α-10MPaQ-A-RE	53,000	56,000	679	679								
3-9798-06	ロングハンドルサンプラー Telescope ロッド 1650~4500mm S35S-0450	15,450	15,900	598	598						505		
3-9825-01	超小型カップリング ボディ 1/4 PLCD17004	2,440	2,500	1902	1902								
3-9825-02	超小型カップリング ボディ 5/16 PLCD17005	2,540	2,600	1902	1902								
3-9825-03	超小型カップリング ボディ 3/8 PLCD17006	2,440	2,500	1902	1902								
3-9825-04	超小型カップリング インサート 1/4 PLCD22004	1,860	1,900	1902	1902								
3-9825-05	超小型カップリング インサート 5/16 PLCD22005	1,890	1,940	1902	1902								
3-9825-06	超小型カップリング インサート 3/8 PLCD22006	1,850	1,900	1902	1902								
3-9826-01	ノンスピルカップリング ボディ 1/8 NS4D17002	5,330	5,450	1901	1901								
3-9826-02	ノンスピルカップリング ボディ 1/4 NS4D17004	5,210	5,330	1901	1901								
3-9826-03	ノンスピルカップリング ボディ 3/8 NS4D17006	5,210	5,330	1901	1901								
3-9826-04	ノンスピルカップリング インサート 1/8 NS4D22002	5,570	5,690	1901	1901								
3-9826-05	ノンスピルカップリング インサート 1/4 NS4D22004	3,840	3,930	1901	1901								
3-9826-06	ノンスピルカップリング インサート 3/8 NS4D22006	3,980	4,070	1901	1901								
3-9910-01	エア漏れ検知キット Marksmen(TM)Ⅱ TP-12B488	148,000	156,000	2371	2371								
4-1183-01	卓上フード TEF-450	164,000	168,000	906	906			287					
4-1183-02	卓上フード TEF-600	194,000	199,000	906	906			287					
4-1183-03	卓上フード TEF-900	250,000	257,000	906	906			287					
4-1183-04	卓上フード TEF-1200	396,000	407,000	906	906			287					
4-1538-01	ヘルメット用ドライメガッシュインナー フリー HIN-S	850	900	2328	2328								
4-1538-11	ヘルメット用ドライメガッシュインナーフリー 50枚入 HIN-S-10	40,000	41,700	2328	2328					22			
4-1604-01	精密カッティングピンセット 100mm 15Z.S.0	9,240	15,000	2597	2597					22			
4-1606-01	超精密ピンセット X型 110mm 5X.SA.1	12,600	13,300	2589	2589								
4-1606-02	超精密ピンセット X型 115mm 7X.SA.1	12,600	13,300	2589	2589								
4-1607-01	超精密ピンセット 120mm 7.SA	11,200	11,700	2589	2589								
4-1607-02	超精密ピンセット 115mm 51S.SA	10,100	11,300	2589	2589								
4-1607-03	超精密ピンセット 120mm 2AZ.SA	9,550	10,600	2589	2589								
4-1607-04	超精密ピンセット 110mm 5.SA	10,400	11,000	2589	2589								
4-1607-05	超精密ピンセット 120mm 2A.SA	8,770	9,310	2589	2589								
4-1607-06	超精密ピンセット 140mm SS.SA	9,080	9,710	2589	2589								
4-1608-01	PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) 249CPR	10,200	11,300	2595	2595								
4-1608-02	PEEKチップピンセットキット(チップ交換可能タイプ) 259CPR	10,200	11,300	2595	2595								
4-1608-11	PEEKチップピンセットキット 249CPR用交換チップ セット	3,400	3,710	2595	2595								
4-1608-12	PEEKチップピンセットキット 259CPR用交換チップ セット	3,400	3,710	2595	2595								
4-1609-01	X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm 5XCPR	12,600	13,000	2595	2595								
4-1613-01	ファイバーチップピンセット 125mm 246CPR	9,670	10,700	2595	2595								
4-1613-02	ファイバーチップピンセット 130mm 249CPR	9,670	10,700	2595	2595								
4-1613-03	ファイバーチップピンセット 130mm 259CPR	9,670	10,700	2595	2595								
4-1613-04	ファイバーチップピンセット 130mm 2ACFR	9,000	9,050	2595	2595								
4-1613-05	ファイバーチップピンセット 130mm 5CFR	9,670	10,700	2595	2595								
4-1613-06	ファイバーチップピンセット 130mm 7CFR	9,670	10,900	2595	2595								
4-1689-01	落下防止ネット(網ネット) 720×700 TN-900	6,700	7,060	2359	2359								
4-1689-02	落下防止ネット(網ネット) 1020×700 TN-1200	7,220	7,700	2359	2359								
4-1689-03	落下防止ネット(網ネット) 1320×700 TN-1500	8,260	8,780	2359	2359								
4-1689-04	落下防止ネット(網ネット) 1620×700 TN-1800	9,400	9,780	2359	2359								
4-1814-01	PPピフネルロート φ42.5mm 437	2,300	2,400	1793	1793								
4-1902-11	Salt-free 3000 塩分計	22,600	23,700	707	707								
4-198-01	シリコンスポンジ 48×48×10mm KG-48	420	760	2154	2154								
4-2010-01	油分除去フィルター 7L/min FP-FRC-10	39,800	45,100	1476	1476								
4-2010-02	油分除去フィルター 28L/min FP-FRC-10-BB	81,800	93,300	1476	1476								
4-2010-03	油分除去フィルター 14L/min FP-FRC-20	73,700	79,900	1476	1476								
4-2010-04	油分除去フィルター 56L/min FP-FRC-20-BB	151,000	174,000	1476	1476								
4-224-01	ビニル電線 6色セット 0.2KV-1×6	280	420	2623	2623								
4-2408-35	ナイロンメッシュ 目開き1170μm #17-1170	9,360	16,900	1964	1964								
4-244-01	ステンレス製やかかん 4L OMS9-04	9,840	10,300	2084	2084								
4-244-02	ステンレス製やかかん 5L OMS9-05	11,400	11,800	2084	2084								
4-244-03	ステンレス製やかかん 6L OMS9-06	12,900	13,400	2084	2084								
4-244-04	ステンレス製やかかん 8L OMS9-07	19,200	20,000	2084	2084								
4-244-05	ステンレス製やかかん 10L OMS9-08	23,300	24,200	2084	2084								
4-2441-12	冷却コンテナ アイスフリー 保冷剤(-18~4℃) CF	10,100	10,600	1430	1430								
4-2482-10	元素粉末材料 酸化亜素 500g BB10PB4	45,000	102,000	1923	1923								
4-2507-02	ガラスロート φ45mm 213512805	3,000	3,100	1792	1792								
4-2612-01	セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行 100個入 229310	38,400	40,600	1076	1076								
4-2612-02	セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直 100個入 229311	38,400	40,600	1076	1076								
4-2612-03	セルスクレーパー CELLTREAT ピストン 100個入 229312	45,600	48,400	1076	1076								
4-2612-04	セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行 100個入 229315	57,000	60,600	1076	1076								
4-2612-05	セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直 100個入 229316	57,000	60,600	1076	1076								
4-2944-01	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 5.75インチ 減菌済 500個入 229276	39,000	42,600	1755	1755								
4-2944-02	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 5.75インチ 非滅菌 500個入 229277	30,000	31,600	1755	1755								
4-2944-03	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 5.75インチ 非滅菌 1000個入 229274	55,400	58,800	1755	1755								
4-2944-04	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 9インチ 滅菌済 500個入 229286	42,000	46,800	1755	1755								
4-2944-05	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 9インチ 非滅菌 500個入 229287	33,200	36,400	1755	1755								
4-2944-06	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 9インチ 非滅菌 1000個入 229284	59,800	63,600	1755	1755								
4-2944-07	ブラステックバスツールピストン CELLTREAT Plasteur 9インチ 滅菌済 200個入 229281	41,600	45,600	1755	1755								
4-3151-01	PMPメスシリンダー 100mL 青目盛付き 2573	1,500	1,600	1739	1739								
4-3316-01	流し用卓上フード(PVC流し台・AIP用)ピーカー掛けなし 616×500×1228mm TEF-600N	190,000	196,000					287					
4-3316-03	流し用卓上フード(PVC流し台・AIP用)ピーカー掛けなし 1216×500×1228mm TEF-1200N	308,000	319,000					287					
4-3759-01	マルチフロントスイッチ POF-15A	35,800	59,000	73	73								
4-3787-03	バイワリツシフ 76211-286	14,000	15,300	1080	1080								
4-3830-02	吸引ろ過瓶 212043654	8,500	8,650	1705	1705								
4-3943-04	フィルターハウジング HPK-500-38P	8,400	8,870	1468	1468								
4-3943-05	フィルターハウジング HPK-500-34P	8,400	8,870	1468	1468								
4-3944-04	フィルターハウジング HPKS-500-38P	11,200	11,600	1468	1468								
4-3944-05	フィルターハウジング HPKS-500-34P	11,200	11,600	1468	1468								
4-3945-01	フィルターハウジング BHP-25OSP-34P	14,300	15,500	1468	1468								
4-3945-02	フィルターハウジング BHP-25OSP-1P	14,300	15,500	1468	1468								
4-3945-03	フィルターハウジング BHP-25OSP-15P	14,300	15,500	1468	1468								
4-3946-01	フィルターハウジング BHP5-25OSP-34P	23,800	24,500	1468	1468								
4-3946-02	フィルターハウジング BHP5-25OSP-1P	23,800	24,500	1468	1468								
4-3946-03	フィルターハウジング BHP5-25OSP-15P	23,800	24,500	1468	1468								
4-3946-04	フィルターハウジング BHP5-50OSP-34P	32,200	36,900	1468	1468								
4-3946-05	フィルターハウジング BHP5-50OSP-1P	32,200	36,900	1468	1468								
4-3946-06	フィルターハウジング BHP5-50OSP-15P	32,200	36,900	1468	1468								
4-4071-01	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×60mm #30 OSP-80T-L60	26,400	29,000	719	719								
4-4071-02	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×250mm #30 OSP-80T-L250	39,600	43,500	719	719								
4-4071-03	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ9.5×400mm #30 OSP-80T-L400	46,200	50,800	719	719								
4-4072-01	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×60mm #37 OSP-100T-L60	26,400	29,000	719	719								
4-4072-02	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×250mm #37 OSP-100T-L250	39,600	43,500	719	719								
4-4072-03	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ9.5×400mm #37 OSP-100T-L400	46,200	50,800	719	719								
4-4073-01	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×60mm #46 OSP-120T-L60	26,400	29,000	719	719								
4-4073-02	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×250mm #46 OSP-120T-L250	39,600	43,500	719	719								
4-4073-03	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ9.5×400mm #46 OSP-120T-L400	46,200	50,800	719	719								
4-4074-01	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×60mm #55 OSP-150T-L60	26,400	29,000	719	719								
4-4074-02	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ10×250mm #55 OSP-150T-L250	39,600	43,500	719	719								
4-4074-03	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様) φ9.5×400mm #55 OSP-150T-L400	46,200	50,800	719	719								
4-4075-01	ノウイヤーバーコーター(厚膜・高粘度塗工仕様)												

2026年1月1日より実施

	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2025 頁	サンクレスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	レンタルカ タログ 頁
4-4355-01	ニームオイル 100ml	1,150	1,300	1416	1416								
4-4355-02	ニームオイル 250ml	2,300	2,600	1416	1416						548		
4-4397-07	CHEM-QUANT試験紙 バン・オースト 0°25mg/L CL09.0311.0100	5,100	5,800	1345	1345						504		
4-4449-05	アリス マックス用スプレーノック CF-13-2	17,300	18,200	1146	1146								
4-4446-01	LEDアーム式ワイド照明紙大鏡(1.75×) AML7V	26,800	28,100	797	797					87			
4-4774-01	ビクノーター VF2099	74,800	85,400	701	701								
4-4804-04	細胞培養用ヤシ・無処理 10861-596	51,500	56,000	1070	1070								
4-5035-01	広口ねじ口瓶・GL80 14393-0250	3,640	3,780	1589	1589								
4-5035-03	広口ねじ口瓶・GL80 14393-1000	4,660	4,840	1589	1589								
4-5035-04	広口ねじ口瓶・GL80 14393-2000	9,990	10,400	1589	1589								
4-526-11	LEDアーム式照明紙大鏡(1.75×) AML6V	18,800	19,800	797	797					87			
4-5328-12	デュワーフラスコ 細口シリコン型 4000mL 10223	80,400	82,100	1419	1419								
4-5818-03	スチール板 SPCG 10×t0.5mm 10枚入	2,320	3,720	1914	1914								
4-5818-04	スチール板 SPCG 10×t1mm 10枚入	2,320	3,720	1914	1914								
4-5818-06	スチール板 SPCG 10×t2mm 10枚入	2,320	3,720	1914	1914								
4-5818-09	スチール板 SPCG 30×t0.5mm 10枚入	2,640	5,480	1914	1914								
4-5818-10	スチール板 SPCG 30×t1mm 10枚入	2,640	5,480	1914	1914								
4-5818-12	スチール板 SPCG 30×t2mm 10枚入	2,720	5,560	1914	1914								
4-5818-15	スチール板 SPCG 50×t0.5mm 10枚入	2,920	6,680	1914	1914								
4-5818-16	スチール板 SPCG 50×t1mm 10枚入	2,920	6,760	1914	1914								
4-5818-18	スチール板 SPCG 50×t2mm 10枚入	3,000	6,880	1914	1914								
4-5819-01	ステンレス板 SUS304 CSP 10×t0.1mm 10枚入	4,880	5,300	1914	1914								
4-5819-02	ステンレス板 SUS304 CSP 10×t0.3mm 10枚入	4,920	5,400	1914	1914								
4-5819-03	ステンレス板 SUS304 CSP 10×t0.5mm 10枚入	4,760	5,200	1914	1914								
4-5819-04	ステンレス板 SUS304 CSP 10×t1mm 10枚入	4,800	5,360	1914	1914								
4-5819-05	ステンレス板 SUS304 CSP 10×t1.5mm 10枚入	4,920	5,400	1914	1914								
4-5819-06	ステンレス板 SUS304 CSP 10×t2mm 10枚入	5,040	5,700	1914	1914								
4-5819-07	ステンレス板 SUS304 CSP 30×t0.1mm 10枚入	7,200	7,400	1914	1914								
4-5819-08	ステンレス板 SUS304 CSP 30×t0.3mm 10枚入	7,440	7,800	1914	1914								
4-5819-09	ステンレス板 SUS304 CSP 30×t0.5mm 10枚入	7,280	7,500	1914	1914								
4-5819-10	ステンレス板 SUS304 CSP 30×t1mm 10枚入	7,560	7,900	1914	1914								
4-5819-11	ステンレス板 SUS304 CSP 30×t1.5mm 10枚入	8,080	8,400	1914	1914								
4-5819-12	ステンレス板 SUS304 CSP 30×t2mm 10枚入	8,600	8,800	1914	1914								
4-5819-13	ステンレス板 SUS304 CSP 50×t0.1mm 10枚入	8,200	8,480	1914	1914								
4-5819-14	ステンレス板 SUS304 CSP 50×t0.3mm 10枚入	8,600	8,960	1914	1914								
4-5819-15	ステンレス板 SUS304 CSP 50×t0.5mm 10枚入	8,680	9,000	1914	1914								
4-5819-16	ステンレス板 SUS304 CSP 50×t1mm 10枚入	9,440	10,300	1914	1914								
4-5819-17	ステンレス板 SUS304 CSP 50×t1.5mm 10枚入	10,600	11,400	1914	1914								
4-5819-18	ステンレス板 SUS304 CSP 50×t2mm 10枚入	11,800	12,700	1914	1914								
4-5820-02	ステンレス板 SUS304 2B 10×t0.3mm 10枚入	2,720	4,520	1914	1914								
4-5820-03	ステンレス板 SUS304 2B 10×t0.5mm 10枚入	2,720	4,520	1914	1914								
4-5820-04	ステンレス板 SUS304 2B 10×t1mm 10枚入	2,680	4,440	1914	1914								
4-5820-05	ステンレス板 SUS304 2B 10×t1.5mm 10枚入	2,840	4,640	1914	1914								
4-5820-06	ステンレス板 SUS304 2B 10×t2mm 10枚入	2,880	4,680	1914	1914								
4-5820-08	ステンレス板 SUS304 2B 30×t0.3mm 10枚入	3,360	6,720	1914	1914								
4-5820-09	ステンレス板 SUS304 2B 30×t0.5mm 10枚入	3,480	7,040	1914	1914								
4-5820-10	ステンレス板 SUS304 2B 30×t1mm 10枚入	3,280	6,520	1914	1914								
4-5820-11	ステンレス板 SUS304 2B 30×t1.5mm 10枚入	3,800	7,160	1914	1914								
4-5820-12	ステンレス板 SUS304 2B 30×t2mm 10枚入	4,000	7,360	1914	1914								
4-5820-14	ステンレス板 SUS304 2B 50×t0.3mm 10枚入	4,200	8,440	1914	1914								
4-5820-15	ステンレス板 SUS304 2B 50×t0.5mm 10枚入	3,360	8,640	1914	1914								
4-5820-16	ステンレス板 SUS304 2B 50×t1mm 10枚入	4,240	8,280	1914	1914								
4-5820-17	ステンレス板 SUS304 2B 50×t1.5mm 10枚入	4,720	9,400	1914	1914								
4-5820-18	ステンレス板 SUS304 2B 50×t2mm 10枚入	5,160	9,840	1914	1914								
4-5821-03	ステンレス板 SUS316 2B 10×t0.5mm 10枚入	2,680	4,800	1914	1914								
4-5821-04	ステンレス板 SUS316 2B 10×t1mm 10枚入	2,720	4,840	1914	1914								
4-5821-05	ステンレス板 SUS316 2B 10×t1.5mm 10枚入	2,760	4,960	1914	1914								
4-5821-06	ステンレス板 SUS316 2B 10×t2mm 10枚入	2,840	5,040	1914	1914								
4-5821-09	ステンレス板 SUS316 2B 30×t0.5mm 10枚入	3,560	7,240	1914	1914								
4-5821-10	ステンレス板 SUS316 2B 30×t1mm 10枚入	3,680	7,240	1914	1914								
4-5821-11	ステンレス板 SUS316 2B 30×t1.5mm 10枚入	4,000	7,880	1914	1914								
4-5821-12	ステンレス板 SUS316 2B 30×t2mm 10枚入	4,280	8,240	1914	1914								
4-5821-15	ステンレス板 SUS316 2B 50×t0.5mm 10枚入	4,600	9,320	1914	1914								
4-5821-16	ステンレス板 SUS316 2B 50×t1mm 10枚入	4,960	9,960	1914	1914								
4-5821-17	ステンレス板 SUS316 2B 50×t1.5mm 10枚入	5,600	10,800	1914	1914								
4-5821-18	ステンレス板 SUS316 2B 50×t2mm 10枚入	6,240	11,600	1914	1914								
4-5822-02	ステンレス板 SUS316L 2B 10×t0.3mm 10枚入	2,720	4,760	1914	1914								
4-5822-03	ステンレス板 SUS316L 2B 10×t0.5mm 10枚入	2,680	4,800	1914	1914								
4-5822-04	ステンレス板 SUS316L 2B 10×t1mm 10枚入	3,360	4,840	1914	1914								
4-5822-05	ステンレス板 SUS316L 2B 10×t1.5mm 10枚入	2,760	4,960	1914	1914								
4-5822-06	ステンレス板 SUS316L 2B 10×t2mm 10枚入	2,840	5,040	1914	1914								
4-5822-08	ステンレス板 SUS316L 2B 30×t0.3mm 10枚入	3,360	7,080	1914	1914								
4-5822-09	ステンレス板 SUS316L 2B 30×t0.5mm 10枚入	3,560	7,240	1914	1914								
4-5822-10	ステンレス板 SUS316L 2B 30×t1mm 10枚入	3,680	7,240	1914	1914								
4-5822-11	ステンレス板 SUS316L 2B 30×t1.5mm 10枚入	4,000	7,880	1914	1914								
4-5822-12	ステンレス板 SUS316 L 2B 30×t2mm 10枚入	4,280	8,240	1914	1914								
4-5822-14	ステンレス板 SUS316L 2B 50×t0.3mm 10枚入	4,120	8,960	1914	1914								
4-5822-15	ステンレス板 SUS316L 2B 50×t0.5mm 10枚入	4,600	9,320	1914	1914								
4-5822-16	ステンレス板 SUS316L 2B 50×t1mm 10枚入	4,960	9,960	1914	1914								
4-5822-17	ステンレス板 SUS316L 2B 50×t1.5mm 10枚入	5,600	10,800	1914	1914								
4-5822-18	ステンレス板 SUS316L 2B 50×t2mm 10枚入	6,240	11,900	1914	1914								
4-5823-03	ステンレス板 SUS430 2B 10×t0.5mm 10枚入	2,720	4,520	1914	1914								
4-5823-04	ステンレス板 SUS430 2B 10×t1mm 10枚入	2,600	4,400	1914	1914								
4-5823-05	ステンレス板 SUS430 2B 10×t1.5mm 10枚入	2,760	4,600	1914	1914								
4-5823-06	ステンレス板 SUS430 2B 10×t2mm 10枚入	2,800	4,640	1914	1914								
4-5823-09	ステンレス板 SUS430 2B 30×t0.5mm 10枚入	3,360	6,760	1914	1914								
4-5823-10	ステンレス板 SUS430 2B 30×t1mm 10枚入	3,120	6,440	1914	1914								
4-5823-11	ステンレス板 SUS430 2B 30×t1.5mm 10枚入	3,600	7,080	1914	1914								
4-5823-12	ステンレス板 SUS430 2B 30×t2mm 10枚入	3,720	7,240	1914	1914								
4-5823-15	ステンレス板 SUS430 2B 50×t0.5mm 10枚入	4,080	8,480	1914	1914								
4-5823-16	ステンレス板 SUS430 2B 50×t1mm 10枚入	3,760	8,080	1914	1914								
4-5823-17	ステンレス板 SUS430 2B 50×t1.5mm 10枚入	4,600	9,200	1914	1914								
4-5823-18	ステンレス板 SUS430 2B 50×t2mm 10枚入	4,840	9,560	1914	1914								
4-5824-03	アルミニウム板 A5052 10×t0.5mm 10枚入	2,600	4,520	1914	1914								
4-5824-04	アルミニウム板 A5052 10×t1mm 10枚入	2,720	4,600	1914	1914								
4-5824-05	アルミニウム板 A5052 10×t1.5mm 10枚入	2,760	4,640	1914	1914								
4-5824-06	アルミニウム板 A5052 10×t2mm 10枚入	2,760	4,680	1914	1914								
4-5824-09	アルミニウム板 A5052 30×t0.5mm 10枚入	3,000	6,440	1914	1914								
4-5824-10	アルミニウム板 A5052 30×t1mm 10枚入	3,440	6,920	1914	1914								
4-5824-11	アルミニウム板 A5052 30×t1.5mm 10枚入	3,520	7,000	1914	1914								
4-5824-12	アルミニウム板 A5052 30×t2mm 10枚入	3,640	7,120	1914	1914								
4-5824-15	アルミニウム板 A5052 50×t0.5mm 10枚入	3,440	7,840	1914	1914								
4-5824-16	アルミニウム板 A5052 50×t1mm 10枚入	3,600	8,680	1914	1914								
4-5824-17	アルミニウム板 A5052 50×t1.5mm 10枚入	4,600	8,960	1914	1914								
4-5824-18	アルミニウム板 A5052 50×t2mm 10枚入	4,800	9,200	1914	1914								
4-588-01	RoHS対応天板付作業台 グリーン KS-096FE	33,560	35,910	828	828					</			

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニーフーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
4-589-07	RaHS対応天板付作業台 アイボリー KS-187FEI	52,600	56,300	828	828								
4-589-08	RaHS対応天板付作業台 アイボリー KSD-187FEI	63,600	70,000	828	828								
4-589-09	RaHS対応天板付作業台 アイボリー KS-189FEI	57,700	61,700	828	828								
4-589-10	RaHS対応天板付作業台 アイボリー KSD-189FEI	66,900	73,600	828	828								
4-589-11	RaHS対応天板付作業台 アイボリー TKS-096FEI	48,270	53,100	828	828								
4-589-12	RaHS対応天板付作業台 アイボリー TKS-127FEI	60,600	66,600	828	828								
4-589-13	RaHS対応天板付作業台 アイボリー TKS-157FEI	68,100	75,000	828	828								
4-589-14	RaHS対応天板付作業台 アイボリー TKS-187FEI	70,500	77,600	828	828								
4-589-15	RaHS対応天板付作業台 アイボリー TKS-189FEI	78,300	86,100	828	828								
4-6075-01	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W900×D600×H740mm KA-096MW	24,230	24,920	829	829								
4-6075-02	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1200×D600×H740mm KA-126MW	27,690	28,500	829	829								
4-6075-03	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1500×D600×H740mm KA-156MW	32,300	33,590	829	829								
4-6075-04	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1800×D600×H740mm KA-186MW	34,560	35,850	829	829								
4-6076-01	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W900×D750×H740mm KA-097MW	26,770	27,610	829	829								
4-6076-02	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1200×D750×H740mm KA-127MW	31,440	32,600	829	829								
4-6076-03	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1500×D750×H740mm KA-157MW	36,150	37,620	829	829								
4-6076-04	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1800×D750×H740mm KA-187MW	38,610	40,220	829	829								
4-6077-02	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1200×D900×H740mm KA-129MW	34,600	35,850	829	829								
4-6077-03	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1500×D900×H740mm KA-159MW	39,320	40,890	829	829								
4-6077-04	経量作業台 (KATタイプ) 耐荷重180kg /メタミン天板 / 固定式) W1800×D900×H740mm KA-189MW	43,220	44,970	829	829								
4-6154-01	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵無 4列4段 (16人用) BST-SUS4-4W	371,800	401,500	2421	2421								
4-6154-02	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵無 4列4段 (20人用) BST-SUS4-5LL	625,600	675,600	2421	2421								
4-6154-03	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵無 4列6段 (24人用) BST-SUS4-6H	675,400	729,400	2421	2421								
4-6154-04	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵無 6列4段 (24人用) BST-SUS6-4W	536,200	579,100	2421	2421								
4-6155-01	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵付 4列4段 (16人用) BST-SUS4-4WK	479,600	518,000	2421	2421								
4-6155-02	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵付 4列6段 (20人用) BST-SUS4-5LLK	651,000	703,100	2421	2421								
4-6155-03	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵付 4列6段 (24人用) BST-SUS4-6HK	706,200	762,700	2421	2421								
4-6155-04	扉付 ステンレスシューズボックス 鍵付 6列4段 (24人用) BST-SUS6-4WK	566,900	612,300	2421	2421								
4-6175-01	ステンレスチェアー 腰あて付 BCC-4	86,000	98,000	2400	2400								
4-6175-02	ステンレスチェアー 腰あて付 BCK-4	85,000	97,800	2400	2400								
4-6175-03	ステンレスチェアー 腰あて付 BCM-4	85,000	97,800	2400	2400								
4-6175-04	ステンレスチェアー 腰あて付 BCZ-4	98,000	113,000	2400	2400								
4-6248-01	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き310mm× 開口597mm× 高さ755mm NRTS-3106L	78,600	93,700	1020	1020								
4-6248-02	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き310mm× 開口897mm× 高さ755mm NRTS-3108L	89,200	108,000	1020	1020								
4-6248-03	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き310mm× 開口1197mm× 高さ755mm NRTS-3112L	112,200	133,000	1020	1020								
4-6248-04	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き310mm× 開口1497mm× 高さ755mm NRTS-3115L	122,800	145,000	1020	1020								
4-6248-05	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き310mm× 開口1797mm× 高さ755mm NRTS-3118L	132,700	159,000	1020	1020								
4-6248-06	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き360mm× 開口597mm× 高さ755mm NRTS-3606L	82,900	98,500	1020	1020								
4-6248-07	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き360mm× 開口897mm× 高さ755mm NRTS-3608L	84,100	113,000	1020	1020								
4-6248-08	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き360mm× 開口1197mm× 高さ755mm NRTS-3612L	119,700	143,000	1020	1020								
4-6248-09	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き360mm× 開口1497mm× 高さ755mm NRTS-3615L	132,400	158,000	1020	1020								
4-6248-10	シンク用シェルフ レッジ付 奥行き360mm× 開口1797mm× 高さ755mm NRTS-3618L	145,500	175,000	1020	1020								
4-6249-01	シンク用シェルフ 奥行き310mm× 開口597mm× 高さ755mm NRTS-3106	48,300	59,200	1020	1020								
4-6249-02	シンク用シェルフ NRTS-3109	55,300	68,100	1020	1020								
4-6249-03	シンク用シェルフ NRTS-3112	62,000	75,900	1020	1020								
4-6249-04	シンク用シェルフ NRTS-3115	69,000	84,200	1020	1020								
4-6249-05	シンク用シェルフ NRTS-3118	76,000	93,700	1020	1020								
4-6249-06	シンク用シェルフ 奥行き360mm× 開口597mm× 高さ755mm NRTS-3606	52,000	63,400	1020	1020								
4-6249-07	シンク用シェルフ NRTS-3609	59,000	72,700	1020	1020								
4-6249-08	シンク用シェルフ NRTS-3612	69,000	85,200	1020	1020								
4-6249-09	シンク用シェルフ NRTS-3615	78,000	96,200	1020	1020								
4-6249-10	シンク用シェルフ NRTS-3618	88,000	109,000	1020	1020								
4-6326-07	PFAチューブ S1811-18 10m	102,800	98,000	1867	1867								
4-6327-03	真空デシケーター PP-PC製 554	26,500	27,100	992	992								
4-6750-01	キムテック パーブルニードル エクストラグローブ S 50枚 50601	2,700	2,840	2465	2465								
4-6750-02	キムテック パーブルニードル エクストラグローブ M 50枚 50602	2,700	2,840	2465	2465								
4-6750-03	キムテック パーブルニードル エクストラグローブ L 50枚 50603	2,700	2,840	2465	2465								
4-6751-01	キムテック パーブルニードルグローブ S 100枚 55081	3,800	4,000	2465	2465								
4-6751-02	キムテック パーブルニードルグローブ M 100枚 55082	3,800	4,000	2465	2465								
4-6751-03	キムテック パーブルニードルグローブ L 100枚 55083	3,800	4,000	2465	2465								
4-6754-02	アズプロ コンパクト電子天秤 500g ASTA501	33,000	31,000	434	434								
4-948-01	リムーバブルラックチップ RT LTS 300 μ L F 768A / 8 1個 (96本×8ラック入) 30389254	23,200	23,700	1189	1189								
5-1093-03	バイオシリコ (R) 13mm 10個入 N-12	2,200	2,970	1805	1805								
5-1093-04	バイオシリコ (R) 30mm 10個入 N-28	4,470	6,010	1805	1805								
5-1093-05	バイオシリコ (R) 40mm 10個入 N-38	8,490	11,500	1805	1805								
5-1094-03	バイオシリコ (R) 16mm 10個入 N-15	2,420	3,230	1805	1805								
5-1095-03	バイオシリコ (R) 19mm 10個入 N-17	2,540	3,430	1805	1805								
5-1096-03	バイオシリコ (R) 21mm 10個入 N-19	2,650	3,550	1805	1805								
5-1097-03	バイオシリコ (R) 24mm 10個入 N-22	2,870	3,870	1805	1805								
5-1098-03	バイオシリコ (R) 26mm 10個入 N-24	3,420	4,600	1805	1805								
5-1099-03	バイオシリコ (R) 34mm 10個入 N-32	5,290	7,120	1805	1805								
5-1100-03	バイオシリコ (R) 44mm 10個入 N-42	13,900	18,800	1805	1805								
5-1101-03	バイオシリコ (R) 54mm 10個入 N-52	15,500	21,000	1805	1805								
5-404-01	デュワーフラスコ (大型・広口・フタ付) 4L 30/4C-AL 1258	99,700	102,000	1420	1420								
5-5650-21	卓上型ボットミル回転台 ANZ-52D	238,000	242,000	-	-								
5-5684-07	EMJ-0 PMPメスフラスコ (PP枝付) 1000mL 67695	4,400	4,800	1733	1733								
61-0002-97	Kタイプ熱電対センサー 表面温度測定 LK-500L	23,100	24,000	503	503								
61-0163-60	Eppendorf Easytip 3 4430 000.018	73,000	77,400	1208	1208								
61-0167-59	epTIPS (S) スタンダード 50-1250 μ L L 1パック (250本×4袋入) 00300000730	13,300	13,800	1180	1180								
61-0167-60	epTIPS (S) スタンダード 0.1-20 μ L 1パック (500本×2袋入) 0030000838	12,500	13,000	1180	1180								
61-0168-52	DNALoBind チューブ 1.5mL 1パック (250本入) 0030108051	3,600	3,800	1106	1106								
61-0168-53	DNALoBind チューブ 2.0mL 1パック (250本入) 0030108076	4,300	4,500	1106	1106								
61-0168-55	0030108116プロテインLo1.5 0030108116	2,600	2,700	1106	1106								
61-0168-61	エッペンドルフチューブ 5.0mL PCR clean 1パック (200本入) 0030119460	8,200	8,600	1106	1106								
61-0168-62	エッペンドルフチューブ 5.0mL Biopur 1パック (50本入) 0030119479	9,000	9,400	1106	1106								
61-0168-63	エッペンドルフチューブ 5.0mL Sterile 1パック (200本入) 0030119487	9,000	9,400	1106	1106								
61-0168-66	セイフロックチューブ 1.5mL 0030 120.086	9,200	9,700	1106	1106								
61-0168-79	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, Eppendorf Quality, 500本 0030 121.023	8,100	8,500	1106	1106								
61-0168-85	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, Eppendorf Biopur, 50本 個別包装 0030 121.570	5,500	5,800	1106	1106								
61-0168-86	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5mL, Eppendorf Biopur, 100本 個別包装 0030 121.589	5,600	5,900	1106	1106								
61-0168-87	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2.0mL, Eppendorf Biopur, 100本 個別包装 0030 121.597	7,500	7,900	1106	1106								
61-0168-93	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, PCR clean, 500本 0030 123.301	10,000	10,500	1106	1106								
61-0168-94	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5mL, PCR clean, 1,000本 0030 123.328	10,000	10,500	1106	1106								
61-0168-95	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2.0mL, PCR clean, 1,000本 0030 123.344	13,600	14,300	1106	1106								
61-0169-08	Eppendorf Tubes (R) 3810X, 1.5mL, g-safe (R) 遠心安定性, Eppendorf Quality (TM), 1,000本 0030125150	7,400	7,800	1106	1106								
61-0489-42	マットクリーナー Z-276	1,990	2,510	2548	2548								
6-129-01	ガス洗浄瓶 250mL (PC製) 広口タイプ	4,650	4,670	1576	1576								
6-129-02	ガス洗浄瓶 500mL (PC製) 広口タイプ	5,350	5,370	1576	1576								
6-129-03	ガス洗浄瓶 1000mL (PC製) 広口タイプ	6,300	6,320	1576	1576								

2026年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニークラース 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
61-9750-34	軽量作業台(パールホワイト) KK-38LW	34,490	37,940	829	829								
61-9750-35	軽量作業台(パールホワイト) KK-39LW	38,870	42,760	829	829								
61-9750-36	軽量作業台(パールホワイト) KK-48LW	44,470	48,930	829	829								
61-9750-37	軽量作業台(パールホワイト) KK-59LW	51,200	56,300	829	829								
61-9750-38	軽量作業台(パールホワイト) KK-69LW	55,800	61,400	829	829								
61-9750-39	軽量作業台(パールホワイト) KK-70LW	63,600	69,900	829	829								
61-9758-17	軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-38LFW	41,090	45,210	829	829								
61-9758-18	軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-49LFW	54,300	59,800	829	829								
61-9758-19	軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-59LFW	61,000	67,100	829	829								
61-9758-20	軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-69LFW	63,600	70,000	829	829								
61-9796-45	一斗缶保管庫用オプション溶受 KU-AUB	18,450	19,380	880	880								
61-9796-46	一斗缶保管庫用オプション溶受 KU-AUA	16,430	17,270	880	880								
61-9796-55	一斗缶・ペール缶保管庫 KU-90TK	310,700	326,300	880	880								
61-9796-56	危険物保管ロッカー KU-AR1	177,100	185,900	879	879								
61-9796-57	危険物保管ロッカー R-380	106,100	111,400	879	879								
61-9796-58	危険物保管ロッカー R-330	77,500	81,400	879	879								
61-9796-59	危険物保管ロッカー KU-AR	100,200	105,200	879	879								
61-9796-65	危険物保管庫ロッカー KU-KAR1	211,000	221,600	879	879								
61-9796-66	危険物保管庫ロッカー KU-KAR2	290,300	304,900	879	879								
62-2993-61	逆作用ピンセット 全長118mm P-651	6,450	7,100	2589	2589								
62-2993-62	逆作用ピンセット 全長115mm P-652	6,450	7,100	2589	2589								
62-6285-66	中量作業台 KV-タイプ (ステンレスカブセ天板) W900×D800×H740mm アイボリー KV-383PCSU4I	72,600	79,800	829	829								
62-6285-67	中量作業台 KV-タイプ (ステンレスカブセ天板) W1200×D750×H740mm アイボリー KV-493PCSU4I	104,900	115,400	829	829								
62-6285-68	中量作業台 KV-タイプ (ステンレスカブセ天板) W1500×D750×H740mm アイボリー KV-593PCSU4I	107,900	118,700	829	829								
62-6285-69	中量作業台 KV-タイプ (ステンレスカブセ天板) W1800×D750×H740mm アイボリー KV-693PCSU4I	124,900	137,400	829	829								
62-6285-70	中量作業台 KV-タイプ (ステンレスカブセ天板) W1800×D900×H740mm アイボリー KV-703PCSU4I	138,700	152,600	829	829								
62-6291-70	ステンレス高さ調整作業台 (天板付) W900×D800×H700～900mm SUT4086R	121,200	127,200	834	834								
62-6291-71	ステンレス高さ調整作業台 (天板付) W1200×D800×H700～900mm SUT4126R	139,000	146,000	834	834								
62-6291-72	ステンレス高さ調整作業台 (天板付) W1200×D750×H700～900mm SUT4127R	155,100	162,900	834	834								
62-6291-73	ステンレス高さ調整作業台 (天板付) W1500×D750×H700～900mm SUT4157R	171,200	179,800	834	834								
62-6291-74	ステンレス高さ調整作業台 (天板付) W1800×D750×H700～900mm SUT4187R	184,300	193,500	834	834								
62-6291-75	ステンレス高さ調整作業台 W900×D600×H700～900mm SUT4-096N	113,100	118,800	834	834								
62-6291-76	ステンレス高さ調整作業台 W1200×D600×H700～900mm SUT4-126N	128,000	134,400	834	834								
62-6291-77	ステンレス高さ調整作業台 W1200×D750×H700～900mm SUT4-127N	141,600	148,700	834	834								
62-6291-78	ステンレス高さ調整作業台 W1500×D750×H700～900mm SUT4-157N	155,500	163,200	834	834								
62-6291-79	ステンレス高さ調整作業台 W1800×D750×H700～900mm SUT4-187N	165,800	174,100	834	834								
62-9107-76	オートシーラー FA600-5用補修セット	17,550	18,100	2039	2039								
63-2603-14	15mLバイオリアクションチューブBag滅菌 10本シララブルバッグ×10 229471	26,700	27,000	1080	1080								
63-2603-15	15mLバイオリアクションチューブFoam Rack滅菌 50本フォームラック×6 229472	70,200	70,700	1080	1080								
63-2603-16	50mLバイオリアクションチューブBag滅菌 10本シララブルバッグ×10 229475	40,000	40,600	1080	1080								
63-2603-17	50mLバイオリアクションチューブFoam Rack滅菌 25本フォームラック×12 229476	106,700	107,600	1080	1080								
63-2603-18	50mL自立型バイオリアクションチューブBag滅菌10本シララブルバッグ×10 229479	50,600	55,200	1080	1080								
63-4154-50	PTCFE オス・ルアーロック継手 R1/8 NR0302-001	5,400	5,900	1888	1888								
63-4154-51	PTCFE オス・ルアーロック継手 R1/4 NR0302-002	5,400	5,900	1888	1888								
63-4154-52	PTCFE メス・ルアーロック継手 R1/8 NR0324-001	4,400	4,800	1888	1888								
63-4154-53	PTCFE メス・ルアーロック継手 R1/4 NR0324-002	4,400	4,800	1888	1888								
6-343-01	シリコセン(R) 10mm 10個入 T-10	2,470	2,720	1805	1805						491		
6-343-02	シリコセン(R) 12mm 10個入 T-12	2,610	2,880	1805	1805						491		
6-343-03	シリコセン(R) 15mm 10個入 T-15	2,810	3,100	1805	1805						491		
6-343-04	シリコセン(R) 17mm 10個入 T-17	2,970	3,280	1805	1805						491		
6-343-05	シリコセン(R) 19mm 10個入 T-19	3,020	3,320	1805	1805						491		
6-343-06	シリコセン(R) 22mm 10個入 T-22	3,170	3,490	1805	1805						491		
6-343-07	シリコセン(R) 24mm 10個入 T-24	4,050	4,460	1805	1805						491		
6-343-08	シリコセン(R) 32mm 10個入 T-32	5,620	6,200	1805	1805						491		
6-343-09	シリコセン(R) 42mm 10個入 T-42	16,200	17,900	1805	1805						491		
6-343-10	シリコセン(R) 52mm 10個入 T-52	17,700	19,500	1805	1805						491		
6-343-11	シリコセン(R) 12mm 10個入 L-12	2,610	2,880	1805	1805						491		
6-343-12	シリコセン(R) 17mm 10個入 L-17	2,970	3,280	1805	1805						491		
6-343-13	シリコセン(R) 22mm 10個入 L-22	3,170	3,490	1805	1805						491		
6-343-14	シリコセン(R) 16mm 10個入 C-20	2,420	3,270	1805	1805						491		
6-343-15	シリコセン(R) 26mm 10個入 C-30	3,030	4,080	1805	1805						491		
6-343-16	シリコセン(R) 36mm 10個入 C-40	3,850	5,170	1805	1805						491		
6-343-17	シリコセン(R) 50mm 10個入 C-55	4,730	6,370	1805	1805						491		
6-343-18	シリコセン(R) 28mm 10個入 T-28	5,160	5,680	1805	1805						491		
6-343-19	シリコセン(R) 38mm 10個入 T-38	9,610	10,600	1805	1805						491		
6-343-20	シリコセン(R) 57mm 10個入 C-65	7,480	10,100	1805	1805						491		
6-344-04	カラーシリコセン 緑 10個入 T-17	3,160	3,490	1805	1805								
6-344-08	カラーシリコセン 緑 10個入 T-19	3,270	3,600	1805	1805								
63-7095-19	ミラー付ステンレスハンガーラック SHR-2562M	113,000	133,000	2419	2419								
63-7095-20	ミラー付ステンレスハンガーラック SHR-2572M	115,000	136,000	2419	2419								
63-7095-21	ミラー付ステンレスハンガーラック SHR-2662M	129,000	161,000	2419	2419								
63-7095-22	ミラー付ステンレスハンガーラック SHR-2672M	132,000	165,000	2419	2419								
63-8456-45	epTIPS(R) スタンダード 0.2-5mL L 1式(100本×3袋入) 0030006050	7,200	7,500	1180	1180								
63-8456-49	ep Dualfilter TIPS SeaMax 0.1-10 μL S 1式(96本×10ラック入) 0030078691	37,100	39,300	1182	1182								
63-8456-50	ep Dualfilter TIPS SeaMax 0.5-20 μL L 1式(96本×10ラック入) 0030078705	35,400	37,500	1182	1182								
63-8456-51	ep Dualfilter TIPS SeaMax 2-100 μL 1式(96本×10ラック入) 0030078713	35,400	37,500	1182	1182								
63-8456-53	ep Dualfilter TIPS SeaMax 20-300 μL 1式(96本×10ラック入) 0030078730	35,400	37,500	1182	1182								
63-8456-54	ep Dualfilter TIPS SeaMax 50-1000 μL 1式(96本×10ラック入) 0030078748	38,400	40,700	1182	1182								
63-8456-55	ep Dualfilter TIPS Forensic DNA Grade 0.1-10 μL M 1式(96本×10ラック入) 0030 078.810	40,200	42,600	1182	1182								
63-8456-56	ep Dualfilter TIPS Forensic DNA Grade 2-20 μL 1式(96本×10ラック入) 0030 078.829	38,800	41,100	1182	1182								
63-8456-57	ep Dualfilter TIPS Forensic DNA Grade 2-200 μL 1式(96本×10ラック入) 0030 078.837	38,800	41,100	1182	1182								
63-8461-27	エッペンドルフコニカルチューブ 15mL ラック入 1式(500本入) 0030122160	28,800	30,200	1776	1776								
63-8461-50	エッペンドルフコニカルチューブ 50mL ラック入 1式(300本入) 0030122186	24,800	26,000	1776	1776								
63-8461-77	エッペンドルフコニカルチューブ 50mL ProteinLoBind 1式(200本入) 0030122240	17,500	18,400	1776	1776								
63-8461-91	エッペンドルフコニカルチューブ 50mL DNALoBind 1式(200本入) 0030122232	15,400	16,200	1776	1776								
63-8461-95	エッペンドルフコニカルチューブ 15mL ProteinLoBind 1式(200本入) 0030122216	15,000	15,700	1776	1776								
63-8462-04	エッペンドルフコニカルチューブ 15mL Forensic DNA Grade 1式(100本入) 0030122259	13,000	13,600	1776	1776								
63-8462-07	エッペンドルフコニカルチューブ 15mL DNALoBind 1式(200本入) 0030122208	12,900	13,500	1776	1776								
63-8462-08	エッペンドルフコニカルチューブ 50mL 茶 1式(200本入) 0030122224	12,800	13,400	1776	1776								
63-8462-13	エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式(200本入) 0030122402	12,100	12,700	1106	1106								
63-8462-19	エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Sterile 1式(200本入) 0030122321	11,800	12,400	1106	1106								
63-8462-24	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, Forensic DNA Grade, 500本(10袋×50本) 0030123603	10,900	11,400	1106	1106								
63-8462-27	エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ PCR clean 1式(200本入) 0030122313	10,600	11,100	1106	1106								
63-8462-29	エッペンドルフコニカルチューブ 15mL 茶 1式(200本入) 0030122194	10,500	11,000	1776	1776								
63-8462-40	エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式(200本入) 0030119606	9,300	9,800	1106	1106								
63-8462-42	エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Eppendorf Quality 1式(200本入) 0030122305	9,200	9,700	1106	1106								
63-8462-52	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 20mL, Forensic DNA Grade, 500本(10袋×50本) 個別包装 0030123620	7,800	8,200	1106	1106								
63-8462-54	エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade 1式(48本入) 0030122267	7,400	7,800	1776	1776								
63-8462-63	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5mL, Forensic DNA Grade, 500本(10袋×50本) 個別包装 0030123611	5,700	6,000	1106	1106								

		商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2025	サンクアスト 2025	ナビス2028 頁	サニーワーズ 2024	監修2024 頁	アズビュア 2025	アズワン 2021 頁	サイエンスカ タログ	実習対策カ タログ	レンタルカ ラログ
64-3927-98		ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+ 17014408		63.900	1166	1166								
64-3927-99		ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-200XLS+ 17014411	62.600	63.900	1166	1166								
64-3928-01		ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+ 17014414	62.600	63.900	1166	1166								
64-3928-02		ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+ 17014407	62.600	63.900	1166	1166								
64-3928-03		ビペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+ 17014410	62.600	63.900	1166	1166								
64-3928-04		ビペットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS 17011801	72.600	74.100	1166	1166								
64-3928-05		ビペットライトXLS 汎用タイプ SL-10MXLS 17011795	72.600	74.100	1166	1166								
64-3928-06		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-10XLS+ 17013802	193.600	197.500	1166	1166								
64-3928-07		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-20XLS+ 17013803	180.600	184.300	1166	1166								
64-3928-08		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-50XLS+ 17013804	180.600	184.300	1166	1166								
64-3928-09		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-200XLS+ 17013805	180.600	184.300	1166	1166								
64-3928-10		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-300XLS+ 17013807	180.600	184.300	1166	1166								
64-3928-11		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L8-1200XLS+ 17014496	233.100	237.800	1166	1166								
64-3928-12		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-10XLS+ 17013807	236.500	241.300	1166	1166								
64-3928-13		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-20XLS+ 17013808	218.600	223.000	1166	1166								
64-3928-14		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-50XLS+ 17013809	218.600	223.000	1166	1166								
64-3928-15		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-200XLS+ 17013810	218.600	223.000	1166	1166								
64-3928-16		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-300XLS+ 17013811	218.600	223.000	1166	1166								
64-3928-17		LTSビペットライトXLS+ マルチチャンネルビペット L12-1200XLS+ 17014497	293.900	299.800	1166	1166								
64-3928-23		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-10XLS+ 17013792	308.200	314.400	1170	1170								
64-3928-24		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-20XLS+ 17013793	308.200	314.400	1170	1170								
64-3928-25		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-50XLS+ 17013794	308.200	314.400	1170	1170								
64-3928-26		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-200XLS+ 17013795	308.200	314.400	1170	1170								
64-3928-27		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-300XLS+ 17013796	308.200	314.400	1170	1170								
64-3928-28		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E8-1200XLS+ 17014498	308.200	314.400	1170	1170								
64-3928-29		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-10XLS+ 17013797	345.300	352.300	1170	1170								
64-3928-30		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-20XLS+ 17013798	345.300	352.300	1170	1170								
64-3928-31		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-50XLS+ 17013799	345.300	352.300	1170	1170								
64-3928-32		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-200XLS+ 17013800	345.300	352.300	1170	1170								
64-3928-33		E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルビペット E12-300XLS+ 17013801	345.300	352.300	1170	1170								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニーフーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	実習対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
64-8281-05	RC UNV 10μL 1000C RGリサーチグレードチップ バルク1袋 (1000本入) 30537470	3,800	3,900	1190	1190								
64-8281-06	RC UNV 10μL X 1000C RGリサーチグレードチップ バルク1袋 (1000本入) 30537524	3,900	4,000	1190	1190								
64-8281-07	RC UNV 250μL 1000C RGリサーチグレードチップ バルク1袋 (1000本入) 30537469	3,800	3,900	1190	1190								
64-8281-08	RC UNV 1000μL 1000C RGリサーチグレードチップ バルク1袋 (1000本入) 30537468	4,600	4,700	1190	1190								
64-8925-46	Protein LoBind チューブ 0.5mL 500本 0030108434	15,500	16,300	1106	1106								
64-8925-47	Protein LoBind チューブ 1.5mL 500本 0030108442	11,700	12,300	1106	1106								
64-8925-48	Protein LoBind チューブ 2.0mL 500本 0030108450	18,700	19,500	1106	1106								
64-8925-73	ビニールテープ 空 NO200-19-23	140	160			2002							
65-0257-94	アルファローブ式水位計 TYPE2-30A	82,000	82,800	691	691								
65-0257-95	アルファローブ式水位計 TYPE2-30B	82,000	82,800	691	691								
65-0261-65	epTIP S. ラッグ (Biopur) 50-1250μL 1セット (480本入) 0030075269	10,100	10,500	1180	1180								
65-0261-66	epTIP S. ラッグ (Biopur) 50-1250μL 1セット (480本入) 0030075277	10,100	10,500	1180	1180								
65-0261-67	epTIP S. ラッグ (Biopur) 0.1-5mL 1セット (120本入) 0030075292	10,100	10,500	1180	1180								
65-0261-68	ep Dualfilter T.I.P.S. 50-1250μL 1セット (480本入) 0030 078.594	19,000	20,100	1182	1182								
65-0261-69	ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax 2-200μL 1セット (96本 × 10ラック入) 0030078721	36,700	38,900	1182	1182								
65-1708-83	ADC打診器 (テラー) ブラック 3693BK	1,050	1,200			223							
65-1708-84	ADC打診器 (テラー) グリーン 3693GR	1,050	1,200			223							
65-1708-85	ADC打診器 (テラー) ブルー 3693B	1,050	1,200			223							
65-1708-86	ADC打診器 (テラー) オールブラック 3693ABK	1,500	1,700			223							
65-1918-72	ADC打診器 (バックハンマー) 3691BK	2,400	2,700			223							
65-1918-73	ADC打診器 (バビンスキー) 3697BK	3,100	3,500			223							
65-1918-74	ADC打診器 (ラビナー) 3699BK	3,100	3,700			223							
65-1918-75	ADC打診器 (トロムナー) 3694BK	3,100	3,500			223							
65-1918-76	ADC打診器 (伸縮・バビンスキー) 3698BK	3,500	3,700			223							
65-1918-77	ADC短覚計 (ルーレット) 3695	3,600	3,900			222							
65-2757-07	epTIP S. Singles Biopur 0.1-20μL 40mm ミディアムグレー カラーレス 100本 個別包装 0030010027	5,800	6,000	1181	1181								
65-2757-08	epTIP S.(R) リロード 0.1-20μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073398	13,900	14,400	1181	1181								
65-2757-09	epTIP S.(R) リロード 50-1250μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073630	14,600	15,200	1181	1181								
65-2757-10	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 50-1250μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073649	16,100	16,700	1181	1181								
65-2757-11	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 0.1-10μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073754	14,400	15,000	1181	1181								
65-2757-12	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 0.1-20μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073770	14,800	15,400	1181	1181								
65-2757-13	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 0.5-20μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073797	13,700	14,200	1181	1181								
65-2757-14	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 2-200μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073819	13,000	13,500	1181	1181								
65-2757-15	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 20-300μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073835	13,000	13,500	1181	1181								
65-2757-16	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 50-1000μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073851	13,000	13,500	1181	1181								
65-2757-17	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 50-1250μL 1パック (96本 × 10トレー入) 0030073878	15,900	16,400	1181	1181								
65-2757-18	epTIP S.(R) リロード PCR clean (結め替え用・未滅菌) 0.25-2.5mL 1パック (48本 × 10トレー入) 0030073894	10,500	10,900	1181	1181								
6-5323-31	ドータイ (R) 検査剤タイプ AA55	43,300	52,500	1989	1989								
65-3364-83	電動エアダスター CD-ADE1BK	9,400	10,400	2621	2621								
65-3389-99	軽量作業台 KKTタイプ (パールホワイト) 1800 × 900 × 740mm パールホワイト KK-70LFW	71,000	78,100	829	829								
65-3391-60	一斗缶保管庫 (一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) KUシリーズ 425 × 415 × 1070mm レッド KU-ITKF	117,900	123,800	880	880								
65-3391-61	一斗缶保管庫 (一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式) KUシリーズ 425×415×1155mm KU-ITKFR	124,300	130,100	880	880								
65-3670-32	ストラップ1本 緑 NB-205-GN	560	590			1128							
65-3670-33	ストラップ1本 黄 NB-205-YE	560	590			1128							
65-3744-63	epTIP S. ポックス 2.0 0.1-20μL 10030076133	6,500	6,800	1180	1180								
65-3744-65	epTIP S. ポックス 2.0 50-1250μL 0030076192	6,600	6,900	1180	1180								
65-3744-68	epTIP S. セット 0.1-20μL 1セット (480本入) 0030076303	11,800	12,300	1181	1181								
65-3744-69	epTIP S. セット 0.5-20μL 1セット (480本入) 0030076516	10,800	11,200	1181	1181								
65-3744-74	epTIP S. ラッグ (Biopur) 0.2-5mL 1セット (120本入) 0030075307	11,700	12,200	1180	1180								
65-3744-75	ep Dualfilter T.I.P.S. strike および PCR clean 0.2-5mL 1セット (120本入) 0030078624	18,500	19,600	1182	1182								
65-3744-76	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1, 000μL 1セット (960本入) 0030078845	40,800	43,200	1182	1182								
65-3977-55	SmartCheck 卓上簡易ピペット検査ツール SLS1010S 30564095	224,000	233,000	1168	1168								
65-3977-56	SmartCheck 機能テストキット 30448961	72,300	74,900	1168	1168								
65-5540-43	リットマンズベアパーツキット イヤーチップ 黒 40001	1,500	1,600			10							
65-5540-44	リットマンズベアパーツキット イヤーチップ グレー 40002	1,500	1,600			10							
65-5710-82	メンブランフィルター 滅菌済み 0.45μm 5個入 4421601009	18,500	19,800	1208	1208								
65-5710-83	メンブランフィルター 滅菌済み 0.2μm 5個入 4430600005	18,500	19,800	1208	1208								
65-8641-03	災害用備蓄スタンド BISTA 専用台付き 8040	708,000	808,000			897							
65-8641-04	災害用備蓄スタンド BISTA SIMPLE 専用台付き 8041	558,000	628,000			897							
65-9389-97	1mLアスビレーティングピペット (バルクパック) 400本入 229251	21,500	24,300	1755	1755								
65-9389-98	2mLアスビレーティングピペット (バルクパック) 400本入 229252	23,000	26,100	1755	1755								
65-9389-99	5mLアスビレーティングピペット (バルクパック) 200本入 229255	14,900	15,900	1755	1755								
65-9390-01	1mLアスビレーティングピペット (個別包装) 400本入 229261	20,700	22,400	1755	1755								
65-9390-02	2mLアスビレーティングピペット (個別包装) 400本入 229262	22,100	24,300	1755	1755								
65-9390-03	5mLアスビレーティングピペット (個別包装) 200本入 229265	16,200	17,800	1755	1755								
65-9390-04	10mLアスビレーティングピペット (個別包装) 200本入 229247	19,000	20,600	1755	1755								
65-9390-05	25mLアスビレーティングピペット (個別包装) 200本入 229248	33,500	37,700	1755	1755								
65-9390-06	50mLアスビレーティングピペット (個別包装) 100本入 229249	36,000	39,200	1755	1755								
65-9404-73	BGLB培地 (顆粒) 300g入 05638	6,500	10,930			20							
65-9545-20	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CHC/特殊アクリル系樹脂) 1200 × 750 × 800mm CHC-1275W	72,700	79,900	829	829								
65-9545-21	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CHC/特殊アクリル系樹脂) 1500 × 750 × 800mm CHC-1575W	85,900	94,500	829	829								
65-9545-22	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CHC/特殊アクリル系樹脂) 1800 × 750 × 800mm CHC-1875W	96,400	106,000	829	829								
65-9545-23	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CHC/特殊アクリル系樹脂) 1800 × 900 × 800mm CHC-1890W	106,900	117,600	829	829								
65-9545-24	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CFM/メラミン天板) 1200 × 750 × 705mm CFM-1275	73,400	80,700	829	829								
65-9545-25	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CFM/メラミン天板) 1500 × 750 × 705mm CFM-1575	89,700	98,700	829	829								
65-9545-26	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CFM/メラミン天板) 1800 × 750 × 705mm CFM-1875	95,900	105,500	829	829								
65-9545-27	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CFC/特殊アクリル系樹脂) 1200 × 750 × 705mm CFC-1275	84,800	93,300	829	829								
65-9545-28	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CFC/特殊アクリル系樹脂) 1500 × 750 × 705mm CFC-1575	99,000	108,900	829	829								
65-9545-29	実験用中置作業台 抗菌・パールホワイト (CFC/特殊アクリル系樹脂) 1800 × 750 × 705mm CFC-1875	110,400	121,400	829	829								
65-9550-57	軽量実験用高蓋調整作業台 (TKSM/200kg/メラミン天板/H140-940) 1200mm TKSM-1275	67,100	73,800	829	829								
65-9550-58	軽量実験用高蓋調整作業台 (TKSM/200kg/メラミン天板/H140-940) 1500mm TKSM-1575	77,600	85,400	829	829								
65-9550-59	軽量実験用高蓋調整作業台 (TKSM/200kg/メラミン天板/H140-940) 1800mm TKSM-1875	84,000	92,400	829	829								
65-9552-98	中置高蓋調整作業台 (TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板) ダークグレー 1200 × 750mm TKT5-127CHM	84,000	92,400	830	830								
65-9552-99	中置高蓋調整作業台 (TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板) ダークグレー 1500 × 750mm TKT5-157CHM	99,100	109,000	830	830								
65-9553-01	中置高蓋調整作業台 (TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板) ダークグレー 1800 × 750mm TKT5-187CHM	108,500	119,300	830	830								
65-9553-02	中置高蓋調整作業台 (TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板) ダークグレー 1800 × 900mm TKT5-189CHM	118,800	130,700	830	830								
65-9577-19	インバータ発電機 IEG160M-Y	221,000	277,000									175	
65-9616-38	ゲル増幅装置 Limited-STAGE II-UV UV付き	390,000	395,000	1302	1302								
65-9616-39	ゲル増幅装置 Limited-STAGE II-100 青色LED付	370,000	385,000	1302	1302								
65-9616-40	ゲル増幅装置 Limited-STAGE II-VP 感熱プリンター、8インチモニター付き	550,000	590,000	1302	1302								
65-9616-41	ゲル増幅装置 Limited-STAGE II-UVVP UV付き、感熱プリンター、8インチモニター付き	695,000	740,000	1302	1302								
65-9616-42	ゲル増幅装置 Limited-STAGE II-100VP 青色LED付き、感熱プリンター、8インチモニター付き	680,000	730,000	1302	1302								
65-9616-45	ゲル増幅装置 Limited-STAGE-S-UV スマートフォン用 UV付き	243,000	248,000	1302	1302								
65-9616-46	ゲル増幅装置 Limited-STAGE-S-100 スマートフォン用 青色LED付き	228,000	238,000	1302	1302								
65-9826-43	オープンステンレスシューズボックス 3列4段 (12人用) BS-SUS12W	221,600	239,300	2421	2421								
65-9826-44	オープンステンレスシューズボックス 4列4段 (16人用) BS-SUS16W	294,											

2026年1月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニークラース 2024 円	設備2024 円	アズビエ 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
66-0034-02	キムテック スターリングニトリル エクストラグローブ S 100枚 53138		4,000	4,200	2465	2465								
66-0034-03	キムテック スターリングニトリル エクストラグローブ M 100枚 53139		4,000	4,200	2465	2465								
66-0034-04	キムテック スターリングニトリル エクストラグローブ L 100枚 53140		4,000	4,200	2465	2465								
66-0034-05	キムテック スターリングニトリルグローブ S 200枚 50706		6,100	6,420	2465	2465								
66-0034-06	キムテック スターリングニトリルグローブ M 200枚 50707		6,100	6,420	2465	2465								
66-0034-07	キムテック スターリングニトリルグローブ L 200枚 50708		6,100	6,420	2465	2465								
66-0036-22	ステンレス製ハサミ TD240		3,800	4,400			1270							
6-645-01	ポリシヤー（卓上型）2×200mm P-200		19,200	18,500	2036	2036								
6-645-02	ポリシヤー（卓上型）2×300mm P-300		47,300	48,200	2036	2036								
6-645-11	ポリシヤー（卓上型）2×200mm（カッターノブ付き）PC-200		26,000	26,600	2036	2036								
6-645-12	ポリシヤー（卓上型）2×300mm（カッターノブ付き）PC-300		52,200	53,100	2036	2036								
6-645-13	ポリシヤー（卓上型）用 200-Y 補修セット（漸断用）		4,670	4,820	2036	2036								
6-645-14	ポリシヤー（卓上型）用 300-Y 補修セット（漸断用）		6,220	6,420	2036	2036								
6-645-15	ポリシヤー（卓上型）200-Z 補修セット		4,670	4,820	2036	2036								
6-645-16	ポリシヤー（卓上型）300-Z 補修セット P-300-2補修セット		6,220	6,420	2036	2036								
6-645-27	ポリシヤー（卓上型）P-200用 ヒーター 1袋（10本入）P-200-2		2,800	2,970	2036	2036								
6-645-28	部品P-200 フローガラスシート 1袋（10枚入）		2,100	2,280	2036	2036								
6-645-29	ポリシヤー（卓上型）P-300用 ヒーター 1袋（10本入）P-300-2		4,100	4,280	2036	2036								
6-645-30	部品P-300 フローガラスシート 1袋（10枚入）17110B		2,600	2,780	2036	2036								
6-667-04	チューブジョイント 型式 12個入 LL		3,830	3,940	1897	1897								
67-4593-79	ゲル撮影装置 スマートフォン用 UV撮影用 UVトランスミルミネーター付 切出し対応 Limited-STAGEII-S-UV		245,000	250,000	1302	1302								
67-4593-80	ゲル撮影装置 スマートフォン用 青色LED撮影用 青色LEDトランスミルミネーター付切出し対応 Limited-STAGEII-S-100		230,000	240,000	1302	1302								
67-4666-28	コンドル ダストカード-IMT（フレーム）小 CA863-00SX-MB		15,500	17,000	2179	2179	1467							
67-4666-29	コンドル ダストカード-IMT（フレーム）大 CA864-00LX-MB		19,800	21,800	2179	2179	1467							
67-4762-28	キムテクビュア G3減菌スターリング 6.5 11822 300双 KTPMSG365		76,700	80,600	2465	2465				151				
67-4762-29	キムテクビュア G3減菌スターリング 7.0 11823 300双 KTPMSG370		76,700	80,600	2465	2465				151				
67-4762-30	キムテクビュア G3減菌スターリング 7.5 11824 300双 KTPMSG375		76,700	80,600	2465	2465				151				
67-5203-65	整理戸棚 ガラス引込戸（上置き用）BER-Q24N		86,400	93,300									454	
67-5203-97	整理戸棚 オール引出 2列4段（下置き用）BER-SZ5N		243,700	263,200									454	
67-5204-02	整理戸棚 専用ベース 880×590×100mm BER-B12N		11,000	11,900									454	
67-6612-40	キムテクビュアA5減菌 カバーオール M 25番 88801 KTPMA5CAM		50,000	52,500	2436	2436								
67-6612-41	キムテクビュアA5減菌 カバーオール L 25番 88802 KTPMA5CAL		50,000	52,500	2436	2436								
67-6612-42	キムテクビュアA5減菌 カバーオール S 25番 88800 KTPMA5CAS		50,000	52,500	2436	2436								
67-6612-43	キムテクビュアA5減菌 カバーオール XL 25番 88803 KTPMA5CAXL		50,000	52,500	2436	2436								
67-6612-44	キムテクビュアA5減菌 紐付フード 100枚 25797 KTPMA5HDH		53,400	56,100	2436	2436								
67-6612-45	キムテクビュアA5減菌 プーツフリー 100足 88808 KTPMA5BF		81,000	85,100	2436	2436								
67-6612-46	キムテクビュアA5減菌 JHAM 75番 38072 KTPA5HAM		66,000	69,400	2436	2436								
67-7086-32	101-3501 カ学台車 スマートカート ME-1240MS		57,200	58,000									74	
67-7086-33	101-3511 カ学台車 スマートカート ME-1241MS		57,200	58,000									74	
67-7089-59	241-867 3IE-2 酸素（7～23%）5分付 3IE-2		1,480	1,580									180	
67-7089-67	241-866S 検知管式気体濃度測定器 気体採取器セット+気体検知管3種 50-2		21,500	21,600									180	
67-7106-76	お薬カレンダーダブル ネオ NK-32WG		1,480	1,680			1596							
67-8041-08-20	エコミー台はかり・シッピングスケール 秤量35kg 最小表示0.02kg 校正証明書付		57,900	59,100	447	447								
67-9251-51	研究室用チェア・固定型タイプ・本製座 TD-55T		23,200	27,200	844	844								
67-9311-05	電動エアダスター&バキュームクリーナー CD-ADE6BK		17,300	19,000	2621	2621								
68-0506-49	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 0.1-10μL 960本入 0030081030		34,800	36,200	1182	1182								
68-0506-50	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 0.5-20μL 960本入 0030081048		33,500	34,800	1182	1182								
68-0506-51	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 2-20μL 960本入 0030081056		33,500	34,800	1182	1182								
68-0506-52	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 2-100μL 960本入 0030081064		33,500	34,800	1182	1182								
68-0506-53	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 2-200μL 960本入 0030081072		33,500	34,800	1182	1182								
68-0506-54	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 20-300μL 960本入 0030081080		33,500	34,800	1182	1182								
68-0506-55	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 50-1,000μL 960本入 0030081099		36,100	37,500	1182	1182								
68-0506-56	ep Dualfilter TIPS BioBased リード 減菌済 50-1,250μL 960本入 0030081102		36,100	37,500	1182	1182								
68-0506-57	ep Dualfilter TIPS SealMax BioBased リード（Biopur）減菌済 0.5-20μL 960本入 0030081234		34,500	35,900	1182	1182								
68-0506-58	ep Dualfilter TIPS SealMax BioBased リード（Biopur）減菌済 2-100μL 960本入 0030081242		34,500	35,900	1182	1182								
68-0506-59	ep Dualfilter TIPS SealMax BioBased リード（Biopur）減菌済 2-200μL 960本入 0030081250		35,700	37,100	1182	1182								
68-0506-60	ep Dualfilter TIPS SealMax BioBased リード（Biopur）減菌済 20-300μL 960本入 0030081269		34,500	35,900	1182	1182								
68-0506-61	ep Dualfilter TIPS SealMax BioBased リード（Biopur）減菌済 50-1000μL 960本入 0030081277		37,400	39,900	1182	1182								
68-0852-82	純水製造装置用架台 D510×W510×H1000mm PWS-5151P		134,000	164,000	1465	1465								
68-0852-83	純水製造装置用架台 D300×W400×H680mm PWS-3040		119,000	141,000	1465	1465								
68-0946-77	キムテック A5 ステライル スリーブ 1箱（1ベア×100/パック入）36077		53,400	56,100	2436	2436								
68-0946-78	キムテック A5 ステライル プーツ 1箱（1ベア×100/パック入）12922		85,900	90,300	2436	2436								
68-0946-87	キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 6.0インチ 1箱（20ベア×10袋入）11821		76,700	80,600	2465	2465				151				
68-0946-88	キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 6.0インチ 1箱（20ベア×10袋入）56843		68,500	72,000	2463	2463				150				
68-0946-89	キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 6.5インチ 1箱（20ベア×10袋入）56844		68,500	72,000	2463	2463				150				
68-0946-90	キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 7.0インチ 1箱（20ベア×10袋入）56845		68,500	72,000	2463	2463				150				
68-0946-91	キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 7.5インチ 1箱（20ベア×10袋入）56846		68,500	72,000	2463	2463				150				
68-0988-17	汎用チップ HRCラックタイプフィルター 減菌済 200μL ロング 1箱（96本×8ラック入）30749255		17,700	18,100	1190	1190								
68-0988-18	汎用チップ HRCラックタイプ250μL ロング 1箱（96本×8ラック入）30749253		8,500	8,700	1190	1190								
68-0988-19	汎用チップ HRCラックタイプ 減菌済 250μL ロング 1箱（96本×8ラック入）30749254		9,700	9,900	1190	1190								
68-6748-31	サイキヤリー WH		141,000	261,130			1489							
68-6748-32	サイキヤリー WL		141,000	266,070			1489							
68-6748-33	サイキヤリー SH		123,000	227,930			1489							
68-6748-34	サイキヤリー SL		123,000	234,000			1489							
68-6748-35	サイキヤリー 防護カバー WH用		51,000	154,270			1489							
68-6748-36	サイキヤリー 防護カバー WL用		51,000	149,030			1489							
68-6748-37	サイキヤリー 防護カバー SH用		51,000	130,770			1489							
68-6748-38	サイキヤリー 防護カバー SL用		51,000	117,700			1489							
68-9811-39	介護用洗身用具swilleBODY SWB-1000JP(W)		168,000	188,000			1908							
6-940-01	耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー（R）革 スタンダードタイプ		8,000	10,000	2263	2263								
6-941-01	耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー（R）革 ロングタイプ		8,600	10,000	2263	2263								
6-942-01	耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー（R）3本指タイプ		12,800	16,000	2263	2263								
6-943-01	耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー（R）5本指タイプ		12,800	16,000	2263	2263						583		
6-9464-01	足踏み式ポリシヤー F200-10		101,200	105,000	2039	2039								
6-9464-02	足踏み式ポリシヤー F200D-10		140,600	145,000	2039	2039								
6-9467-21	厚物がゼット用ポリシヤー T-130K		72,600	75,000	2038	2038								
6-9467-22	厚物がゼット用ポリシヤー T-230K		92,200	95,000	2038	2038								
6-9467-31	厚物がゼット用ポリシヤー T-130K用補修セット		9,540	9,830	2038	2038								
6-9467-32	厚物がゼット用ポリシヤー T-230K用補修セット		13,100	13,600	2038	2038								
69-6275-76	空素ガス発生装置 Model 03		714,000	735,000	-	-								
6-9820-01	発熱式ポイントシヤー EX-15		18,000	18,700	2037	2037								
6-9821-11	オートシヤー FA200-10用補修セット		10,480	10,900	2039	2039	1155							
6-9821-12	オートシヤー FA300-10用補修セット		12,660	13,100	2039	2039	1155							
6-9821-13	オートシヤー FA450-5用補修セット 丸端子タイプ		14,020	14,500	2039	2039	1155							
6-9821-14	オートシヤー FA450-5用補修セット L端子タイプ		14,020	14,500	2039	2039	1155							
6-9821-21	オートシヤー FA-200-10		183,000	189,000	2039	2039	1155							
6-9821-22	オートシヤー FA-300-10		227,000	234,000	2039	2039	1155							
6-9821-23	オートシヤー FA-450-5		214,000	221,000	2039	20								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニーフーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円	レンタルカ タログ 円
7-3301-11	ポリシーラー UP-200 補修セット 19304	7,070	7,290			1153							
7-4219-01	のびのび防水ボックスシート (エアーマット対応) 2219	5,300	5,620			1638							
7-4725-21	真空採血管 VACUETTE ホルダー 1箱(100個入)	7,500	13,390			496							
7-5345-11	3周超音波洗浄槽 VS-100用バスケット VS-100-3BS	13,000	16,900	2096	2096								
7-5454-01	床用ウェットシート HPワフミニツツバスター 1袋(5枚入) MO739-045X-MB	1,380	1,510			1057							
7-5454-02	床用ウェットシート HPワフミニツツバスター 1袋(5枚入) MO739-080X-MB	1,660	1,770			1057							
7-5490-12	自動ラップ式トイレラップボンブリオ 専用薬剤耐カタルサート3 COCOT3P1J	1,100	1,200			1811							
7-562-01	精密ピンセット No.1 極細 ステンレス NO.1-INOX	8,700	10,700	2588	2588								
7-562-02	精密ピンセット No.2 極細 ステンレス NO.2-INOX	8,640	10,600	2588	2588								
7-562-03	精密ピンセット No.3 先鋭 ステンレス NO.3-INOX	8,640	10,600	2588	2588								
7-562-04	精密ピンセット No.3C 先鋭 ステンレス NO.3C-INOX	8,640	10,600	2588	2588								
7-562-05	精密ピンセット No.5 先鋭 ステンレス NO.5-INOX	8,640	10,600	2588	2588								
7-562-06	精密ピンセット No.7 先鋭 ステンレス NO.7-INOX	9,410	11,200	2588	2588								
7-562-07	精密ピンセット No.7AE 先鋭 ステンレス NO.7B-INOX	9,410	11,200	2588	2588								
7-562-08	精密ピンセット No.2A 平 ステンレス NO.2A-INOX	8,640	10,600	2588	2588								
7-562-09	精密ピンセット NO.SS 先鋭 ステンレス NO.SS-INOX	8,640	11,700	2588	2588								
7-562-10	精密ピンセット No.5A 先鋭 ステンレス NO.5A-INOX	9,530	11,800	2588	2588								
7-562-31	精密ピンセット No.1 極細 チタン NO.1-TITAN	11,000	13,500	2588	2588								
7-562-33	精密ピンセット No.3 先鋭 チタン NO.3-TITAN	11,500	13,800	2588	2588								
7-562-34	精密ピンセット No.3C 先鋭 チタン NO.3C-TITAN	11,500	13,800	2588	2588								
7-562-35	精密ピンセット No.5 先鋭 チタン NO.5-TITAN	13,700	16,400	2588	2588								
7-562-36	精密ピンセット No.7 先鋭 チタン NO.7-TITAN	14,700	17,600	2588	2588								
7-562-37	精密ピンセット No.7AE 先鋭 チタン NO.7B-TITAN	14,600	17,500	2588	2588								
7-562-38	精密ピンセット No.2A 平 チタン NO.2A-TITAN	11,400	13,600	2588	2588								
7-562-39	精密ピンセット NO.SS 先鋭 チタン NO.SS-TITAN	13,700	16,400	2588	2588								
7-562-40	精密ピンセット No.5A 先鋭 チタン NO.5A-TITAN	10,700	12,800	2588	2588								
7-562-41	精密ピンセット No.51 NO.51-TITAN	12,100	14,500	2588	2588								
7-562-61	精密ピンセット NO.1-DUMOSTAR	11,660	14,000	2588	2588								
7-562-62	精密ピンセット NO.2-DUMOSTAR	11,660	14,000	2588	2588								
7-562-63	精密ピンセット NO.3-DUMOSTAR	11,660	14,000	2588	2588								
7-562-64	精密ピンセット NO.3C-DUMOSTAR	11,660	14,000	2588	2588								
7-562-65	精密ピンセット NO.5-DUMOSTAR	12,650	15,200	2588	2588								
7-562-66	精密ピンセット NO.5A-DUMOSTAR	11,660	14,000	2588	2588								
7-562-67	精密ピンセット NO.7-DUMOSTAR	12,760	15,300	2588	2588								
7-562-68	精密ピンセット NO.7B-DUMOSTAR	12,760	15,300	2588	2588								
7-562-69	精密ピンセット NO.51-DUMOSTAR	13,200	15,800	2588	2588								
7-562-70	精密ピンセット NO.2A-DUMOSTAR	11,660	14,000	2588	2588								
7-562-71	精密ピンセット NO.SS-DUMOSTAR	12,650	15,200	2588	2588								
7-801-01	エレクトリックピンセット 四 特殊鋼 571	6,610	8,280	2594	2594								
7-801-02	エレクトリックピンセット 丸筒 特殊鋼 572	6,610	8,280	2594	2594								
7-801-03	エレクトリックピンセット 丸筒 特殊鋼 573	6,610	8,280	2594	2594								
7-801-05	エレクトリックピンセット 丸筒 特殊鋼 578	6,610	8,280	2594	2594								
7-801-06	エレクトリックピンセット 丸筒 特殊鋼 579	6,610	8,280	2594	2594								
7-718-01	テストプローブ(ステンレス製) 202SP010	1,480	1,500	349	349								
7-718-02	テストプローブ(ステンレス製) 202SP012	1,480	1,500	349	349								
7-718-03	テストプローブ(ステンレス製) 202SP018	1,480	1,500	349	349								
7-718-04	テストプローブ(ステンレス製) 202SP034	1,480	1,500	349	349								
7-752-11	縫合練習キット 交換用標準パッド	17,400	20,700			825							
7-7636-01	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 右取手 ホワイト	120,000	138,000			1029							
7-7636-02	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 右取手 オリエンタルチェリー	145,000	153,000			1029							
7-7636-03	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 右取手 メイブル	145,000	153,000			1029							
7-7636-04	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 右取手 セブラウッドライト	145,000	153,000			1029							
7-7636-05	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 右取手 セブラウッドダーク	145,000	153,000			1029							
7-7636-06	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 右取手 ウォールナット	147,000	155,000			1029							
7-7636-07	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 左取手 ホワイト	123,000	141,000			1029							
7-7636-08	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 左取手 オリエンタルチェリー	148,000	156,000			1029							
7-7636-09	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 左取手 メイブル	148,000	156,000			1029							
7-7636-10	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 左取手 セブラウッドライト	148,000	156,000			1029							
7-7636-11	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 左取手 セブラウッドダーク	148,000	156,000			1029							
7-7636-12	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 8足 左取手 ウォールナット	148,000	158,000			1029							
7-7636-13	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 10足 ホワイト	145,000	165,000			1029							
7-7636-14	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 10足 オリエンタルチェリー	188,000	200,000			1029							
7-7636-15	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 10足 メイブル	188,000	200,000			1029							
7-7636-16	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 10足 セブラウッドライト	188,000	200,000			1029							
7-7636-17	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 10足 セブラウッドダーク	188,000	200,000			1029							
7-7636-18	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 10足 ウォールナット	191,000	204,000			1029							
7-7636-20	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 16足 オリエンタルチェリー	245,000	258,000			1029							
7-7636-21	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 16足 メイブル	245,000	258,000			1029							
7-7636-22	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 16足 セブラウッドライト	245,000	258,000			1029							
7-7636-23	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 16足 セブラウッドダーク	245,000	258,000			1029							
7-7636-24	UVクリーン エクセレント(設置スリッパ保管庫) 16足 ウォールナット	250,000	262,000			1029							
7-8105-01	UVクリーン キュート(設置スリッパ保管庫) 6足 右取手 ホワイト	96,000	122,000			1029							
7-8105-02	UVクリーン キュート(設置スリッパ保管庫) 6足 右取手 オリエンタルチェリー	111,000	137,000			1029							
7-8105-03	UVクリーン キュート(設置スリッパ保管庫) 6足 右取手 ウォールナット	113,000	139,000			1029							
7-8105-04	UVクリーン キュート(設置スリッパ保管庫) 6足 左取手 ホワイト	99,000	125,000			1029							
7-8105-05	UVクリーン キュート(設置スリッパ保管庫) 6足 左取手 オリエンタルチェリー	114,000	140,000			1029							
7-8105-06	UVクリーン キュート(設置スリッパ保管庫) 6足 左取手 ウォールナット	116,000	142,000			1029							
7-8863-01	ライフハンマープラス 8024	3,200	3,400									170	
7-8251-01	災害用備蓄スタンド 約82 9kg 8478	680,000	780,000			897							
7-8251-02	災害用備蓄スタンド 約82 2kg 8479	530,000	600,000			897							
7-8824-01	点滅・振血練習キット 本体セット	113,000	123,000			822							
7-9859-01	LEDペンライトH ADライトPRO 本体 #355BKII	7,600	8,500			86							
8-1545-01	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 12cm	24,500	29,000			1204							
8-1545-02	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 25cm	26,800	31,000			1204							
8-1545-03	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 12cmワイドタイプ	29,600	34,000			1204							
8-1545-04	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 25cmワイドタイプ	32,000	36,000			1204							
8-1546-01	らくらく踏み台(2段式) 低床12-24	32,800	39,500			1205							
8-1546-02	らくらく踏み台(2段式) 高床25-50	35,400	42,500			1205							
8-1827-02	ストラップ ロングタイプ 15×1600 赤 NB-208-RD	630	660			1128							
8-1827-03	ストラップ ロングタイプ 15×1600 黒 NB-208-BK	630	660			1128							
8-1827-04	ストラップ ロングタイプ 15×1600 青 NB-208-BU	630	660			1128							
8-1989-01	テーブル (1200×1100×660～730mm) TBH-1211R-QBE	104,000	133,000			1774							
8-1989-02	テーブル (900×1200×660～730mm) TBH-0912-QBE	94,600	121,000			1774							
8-1989-03	テーブル (1600×900×660～730mm) TBH-1609-QBE	106,000	123,000			1774							
8-1989-04	テーブル(1800×900×660～730mm) 角型 TBH-1809-QBE	110,000	128,000			1774							
8-1990-01	椅子 (アイリス) (深型/520×590×800mm/ピンク) IRS-150-V	40,900	54,900			1776							
8-1990-02	椅子 (アイリス) (深型/520×590×800mm/ブルー) IRS-150-V	40,900	54,900			1776							
8-1994-01	椅子 (ホープ) 肘付き (540×590×800mm/オレンジ) HPE-150-V	43,200	46,800			1776							
8-1994-02	椅子 (ホープ) 肘付き (540×590×800mm/グリーン) HPE-150-V	43,200	46,800			1776							
8-1994-03	椅子 (ホープ) 肘付き (540×590×800mm/ブルー) HPE-150-V	43,200	46,800			1776							
8-1994-04	椅子 ホープ 肘無し オレンジ HPE-110-V	43,200	46,800			1776							
8-1994-05	椅子 ホープ 肘無し グリーン HPE-110-V	43,200	46,800			1776							
8-1994-06	椅子 ホープ 肘無し ブルー HPE-110-V	43,200	46,800			1776							
8-2171-01	ナーステーブル(天板配線穴) 1200×900×750mm 1290L-WC	92,000	106,000			1391							
8-2546-04	シリコンマット(WISM) WSLM-BLブルー	21,000	24,000			1149							
8-2555-01	ナーステーブル(天板配線穴) 1500×900×750mm 1590L-WC	97,000	111,000			1391							
8-2556-01	ナーステーブル(天板配線穴) 1800×900×750mm 1890L-WC	108,000	123,000			1391							
8-2557-01	ナーステーブル(天板配線穴) 1800×1200×750mm 1812L-WC	133,000	158,000			1391							
8-2560-01													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	レンタルカ タログ 頁
8-3783-02	紙コップ(納入) 211mL 100個入 SM-205(K)	610	650			1603							
8-3783-03	紙コップ(納入) 156mL 100個/箱×30箱入 SM-150	15,700	16,600			1603							
8-3783-14	紙コップ(納入) 211mL 100個/箱×25箱入 SM-205-3(K)	14,900	15,700			1603							
8-423-01	文化ちりとり T-BL C303-000X-MB	2,700	3,000							32			
8-423-17	ドライワイパー スベア 平金具付 WIS43-045U-FS	700	630	2177	2177								
8-4473-01	フロシエT字箸 UPK-301	420	480			531							
8-4474-01	前後腰等 330×1400mm UPK-302	1,080	1,160			530							
8-4487-01	椅子 (アジャスト) ピンク AJS-150-V	64,600	91,400			1776							
8-4487-02	椅子 (アジャスト) ブルー AJS-150-V	64,600	91,400			1776							
8-4487-03	椅子 (アジャスト) グリーン AJS-150-V	64,600	91,400			1776							
8-4492-01	椅子 (シャローアリス) (浅型/320×550×800mm/ピンク) SIRS-150-V	40,900	58,400			1776							
8-4492-02	椅子 (シャローアリス) (浅型/320×550×800mm/ブルー) SIRS-150-V	40,900	58,400			1776							
8-4753-01	角型カスト 270×120×40mm GS-MS	19,600	21,400			1174							
8-4753-02	角型カスト 310×130×40mm CL-MS	23,400	25,400			1174							
8-5564-01	ガーゼ二重合わせ介護褥瘡 (男性用/M) 9500(男性用M)	4,350	4,520			1923							
8-5564-02	ガーゼ二重合わせ介護褥瘡 (男性用/L) 9500(男性用L)	4,350	4,520			1923							
8-5564-03	ガーゼ二重合わせ介護褥瘡 (女性用/M) 9500(女性用M)	4,350	4,520			1923							
8-5564-04	ガーゼ二重合わせ介護褥瘡 (女性用/L) 9500(女性用L)	4,350	4,520			1923							
8-6289-01	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 430×600×1.6 ベージュ TB1.6	16,000	19,600			687							
8-6289-02	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 430×600×1.6 ピンク TB1.6P	17,600	21,560			687							
8-6289-03	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 430×600×1.6 イエロー TB1.6Y	17,600	21,560			687							
8-6289-04	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 430×600×1.6 グリーン TB1.6G	17,600	21,560			687							
8-6289-05	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 430×600×1.6 ブルー TB1.6B	17,600	21,560			687							
8-6290-01	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 440×600×2.0 ベージュ TB2.0	22,000	27,000			687							
8-6290-02	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 440×600×2.0 ピンク TB2.0P	24,200	29,700			687							
8-6290-03	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 440×600×2.0 イエロー TB2.0Y	24,200	29,700			687							
8-6290-04	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 440×600×2.0 グリーン TB2.0G	24,200	29,700			687							
8-6290-05	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 440×600×2.0 ブルー TB2.0B	24,200	29,700			687							
8-6291-01	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 450×600×3.0 ベージュ TB3.0	25,000	31,000			687							
8-6291-02	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 450×600×3.0 ピンク TB3.0P	27,500	34,100			687							
8-6291-03	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 450×600×3.0 イエロー TB3.0Y	27,500	34,100			687							
8-6291-04	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 450×600×3.0 グリーン TB3.0G	27,500	34,100			687							
8-6291-05	ターボキャスト(スプリント 装具素材) 450×600×3.0 ブルー TB3.0B	27,500	34,100			687							
8-6375-01	既着用ストラップ 15×900 赤 NX-200P-RD	600	650			1128							
8-6375-02	既着用ストラップ 15×900 青 NX-200P-BU	600	650			1128							
8-6375-03	既着用ストラップ 15×1600 赤 NX-201P-RD	680	730			1128							
8-6375-04	既着用ストラップ 15×1600 青 NX-201P-BU	680	730			1128							
8-6385-01	ポケットマスク Adsafe 130×106×48 4053	2,500	2,700			879							
8-6491-01	ガーゼ二重衾せ巻巻き 紳士用 1 M UPK 300-1	3,850	4,020			576							
8-6491-02	ガーゼ二重衾せ巻巻き 紳士用 1 L UPK 300-2	3,850	4,020			576							
8-6491-03	ガーゼ二重衾せ巻巻き 紳士用 2 M UPK 300-3	3,850	4,020			576							
8-6491-04	ガーゼ二重衾せ巻巻き 紳士用 2 L UPK 300-4	3,850	4,020			576							
8-6491-05	ガーゼ二重衾せ巻巻き 婦人用 青 M UPK 300-5	3,850	4,020			576							
8-6491-06	ガーゼ二重衾せ巻巻き 婦人用 青 L UPK 300-6	3,850	4,020			576							
8-6491-07	ガーゼ二重衾せ巻巻き 婦人用 紫 M UPK 300-7	3,850	4,020			576							
8-6491-08	ガーゼ二重衾せ巻巻き 婦人用 紫 L UPK 300-8	3,850	4,020			576							
8-6493-01	エンゼル3点セット S UPK 1000-1	6,050	6,240			576							
8-6493-02	エンゼル3点セット M UPK 1000-2	6,050	6,240			576							
8-6493-03	エンゼル3点セット L UPK 1000-3	6,050	6,240			576							
8-6493-04	エンゼル3点セット LL UPK 1000-4	6,050	6,240			576							
8-6805-02	採原具 ビー・ボールⅡ 1パック(1本×100袋入)	4,300	4,900			259							
8-697-01	配種車 BFD-30	153,000	183,000			1793							
8-698-01	配種車 LFD-20	150,000	204,000			1793							
8-7296-12	3層立体メリットマスクプラス ピンク 50枚入	1,800	1,450			961							
8-7296-13	3層立体メリットマスクプラス ホワイト 50枚入	1,800	1,450			961							
8-8581-01	ストラップ 15×900 青 NB-205-BU	560	590			1128							
8-8581-02	ストラップ 15×900 赤 NB-205-RD	560	590			1128							
8-8581-03	ストラップ 15×900 黒 NB-205-BK	560	590			1128							
89-0062-98	酸化アルミニウム CP 500g 01001535	1,400	1,600	1493	1493								
89-0063-80	くえん酸一水(酸結) 一級 500g 03002995	1,600	1,800	1493	1493								
89-0063-86	銅(粉末) 一級 500g 03003695	1,600	4,000	1493	1493								
89-0064-65	グリヤリン 一級 3L 07000487	6,300	6,900	1987	1987								
89-0065-66	パラフン(48-50℃) 一級 500g 16000365	2,800	3,000	1968	1968								
89-0065-67	パラフン(54-56℃) 一級 500g 16000395	2,800	3,000	1968	1968								
89-0065-68	パラフン(56-58℃) 一級 500g 16000405	2,800	2,900	1968	1968								
89-0065-69	パラフン(58-60℃) 一級 500g 16000415	4,400	4,550	1968	1968								
89-0067-47	酸化亜鉛 一級 500g 26000375	1,700	2,200	1493	1493								
89-0117-41	一次抗体 CASPR/ Neuroxin IV 75-001	130,000	134,000	1482	1482								
89-0117-60	一次抗体 Neuroligin-1 75-160	110,000	113,000	1482	1482								
89-0118-27	一次抗体 Cav1.2 Ca2+ channel 75-257	110,000	113,000	1482	1482								
89-0120-56	一次抗体 Ankyrin-G (Staining) 75-146	130,000	134,000	1482	1482								
89-0120-64	一次抗体 GIT1 75-094	110,000	113,000	1482	1482								
89-0120-70	一次抗体 PSD-95 75-028	130,000	134,000	1482	1482								
89-0122-23	一次抗体 PAR6/ ZNF746 75-195	110,000	113,000	1482	1482								
89-0122-33	一次抗体 RGS14 75-170	130,000	134,000	1482	1482								
89-0122-64	一次抗体 Arl13b 75-287	130,000	134,000	1482	1482								
89-5260-07	精製用シリカ磁気ビーズ 5mL 786-915	50,000	52,700	1491	1491								
89-5260-08	精製用シリカ磁気ビーズ 25mL 786-916	190,000	200,000	1491	1491								
89-5261-82	TE Buffer [1X] pH 8.0 Low EDTA (Tris-EDTA: 10mM Tris base, 0.1mM EDTA), 100mL 786-150	12,000	12,900	1301	1301								
89-5261-83	TE Buffer [1X] pH 8.0 Low EDTA (Tris-EDTA: 10mM Tris base, 0.1mM EDTA), 500mL 786-151	17,000	18,200	1301	1301								
89-5261-84	TE Buffer [1X] pH 8.0 Low EDTA (Tris-EDTA: 10mM Tris base, 0.1mM EDTA), 1L 786-152	28,000	29,500	1301	1301								
8-9531-01	デュー水に流せるティッシュ 1パック(360枚×5箱入) 180W	640	730			1814							
8-9549-12	手指消毒剤チェック用 手指消毒剤チェッカー-ローション 250mL 41657	1,960	2,330			1018							
8-9592-01	ダイニングチェア(ティアラ) オレンジ TIA-150-V	47,800	58,100			1776							
8-9592-02	ダイニングチェア(ティアラ) ピンク TIA-150-V	47,800	58,100			1776							
8-9592-03	ダイニングチェア(ティアラ) グリーン TIA-150-V	47,800	58,100			1776							
8-9592-04	ダイニングチェア(ティアラ) ブルー TIA-150-V	47,800	58,100			1776							
8-9735-01	プラスチックネプライザー EOG滅菌済 1箱(10個入)	12,000	16,000			540							
8-9735-02	プラスチックネプライザー 未滅菌クラシック 1箱(10個入)	9,000	12,000			540							
89-7417-46	一次抗体 GlnR2C/NR2C (N422/21) 100uL 75-411	110,000	113,000	1482	1482								
89-7417-47	一次抗体 VSP/TPTE (N432/21) 100uL 75-485	110,000	113,000	1482	1482								
8-9911-01	アルティア テーブル 1500×900×900 ホワイト ホワイト15	147,000	173,000			1389							
8-9911-02	アルティア テーブル 1500×900×900 ラベンダー ラベンダー15	147,000	173,000			1389							
8-9911-03	アルティア テーブル 1500×900×900 ブルー ブルー15	147,000	173,000			1389							
8-9911-04	アルティア テーブル 1500×900×900 アクアミント アクアミント15	147,000	173,000			1389							
8-9911-05	アルティア テーブル 1500×900×900 ペールグリーン ペールグリーン15	147,000	173,000			1389							
8-9911-06	アルティア テーブル 1500×900×900 ピンク ピンク15	147,000	173,000			1389							
8-9911-07	アルティア テーブル 1500×900×900 ペールオレンジ ペールオレンジ15	147,000	173,000			1389							
8-9911-08	アルティア テーブル 1500×900×900 ヒューマングレー ヒューマングレー15	147,000	173,000			1389							
8-9911-09	アルティア テーブル 1500×900×900 トラディショナルブラウン トラディショナルブラウン15	147,000	173,000			1389							
8-9912-01	アルティア テーブル 1800×900×900 ホワイト ホワイト18	168,000	184,000			1389							
8-9912-02	アルティア テーブル 1800×900×900 ラベンダー ラベンダー18	168,000	184,000			1389							
8-9912-03	アルティア テーブル 1800×900×900 ブルー ブルー18	168,000	184,000			1389							
8-9912-04	アルティア テーブル 1800×900×900 アクアミント アクアミント18	168,000	184,000			1389							
8-9912-05	アルティア テーブル 1800×900×900 ペールグリーン ペールグリーン18	168,000	184,000			1389							
8-9912-06	アルティア テーブル 1800×900×900 ピンク ピンク18	168,000	184,000			1389							
8-9912-07	アルティア テーブル 1800×900×900 ペールオレンジ ペールオレンジ18												

2026年1月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	レンタルカ タログ 頁
67-9217-41	賓ドレナージセット ダブルルーメン 16F(ハード) 1箱(25セット入) MI-016(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-42	賓ドレナージセット ダブルルーメン 12F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-012S(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-43	賓ドレナージセット ダブルルーメン 14F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-014S(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-44	賓ドレナージセット ダブルルーメン 16F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-016S(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-45	賓ドレナージセット ダブルルーメン 18F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-018S(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-46	賓ドレナージセット ダブルルーメン 12F(ニューソフト) 1箱(25セット入) MI-012NS(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-47	賓ドレナージセット ダブルルーメン 14F(ニューソフト) 1箱(25セット入) MI-014NS(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-48	賓ドレナージセット ダブルルーメン 16F(ニューソフト) 1箱(25セット入) MI-016NS(ME)	20,000	19,250			1224							
67-9217-50	賓ドレナージセット ダブルルーメン 12F(ハード) 1箱(25セット入) MI-012	19,250	20,000			1224							
67-9217-51	賓ドレナージセット ダブルルーメン 14F(ハード) 1箱(25セット入) MI-014	19,250	20,000			1224							
67-9217-52	賓ドレナージセット ダブルルーメン 16F(ハード) 1箱(25セット入) MI-016	19,250	20,000			1224							
67-9217-53	賓ドレナージセット ダブルルーメン 12F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-012S	19,250	20,000			1224							
67-9217-54	賓ドレナージセット ダブルルーメン 14F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-014S	19,250	20,000			1224							
67-9217-55	賓ドレナージセット ダブルルーメン 16F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-016S	19,250	20,000			1224							
67-9217-56	賓ドレナージセット ダブルルーメン 18F(ソフト) 1箱(25セット入) MI-018S	19,250	20,000			1224							
67-9217-57	賓ドレナージセット ダブルルーメン 12F(ニューソフト) 1箱(25セット入) MI-012NS	19,250	20,000			1224							
67-9217-58	賓ドレナージセット ダブルルーメン 14F(ニューソフト) 1箱(25セット入) MI-014NS	19,250	20,000			1224							
67-9217-59	賓ドレナージセット ダブルルーメン 16F(ニューソフト) 1箱(25セット入) MI-016NS	19,250	20,000			1224							
68-5045-37	タービー エコUV土のう ホワイト 48cm×62cm 箱入り(30枚入) EUVD30BOX	2,620	2,720									225	
4-3478-01-66	体組成計 レンタル30日(3ヵ月契約) Inbody770	108,000	304,200										90