

2026年1月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2026年2月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2025  
サシクアスト産業用研究機器カタログ2025  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025  
レンタルカタログVol.2  
サイエンスカタログ2024-2025  
災害対策カタログ2025

2026年2月1日

 **アズワン株式会社**

2026年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機2025 頁	サンジラスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタロ グ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
0-2562-02	カルテフォルダー A4ヨコ 200枚入 CF-A4L-F0	25,000	37,000			1515						
0-4047-01	キャリブ (患者移動用シート)	8,880	9,920			1631						
0-5690-13	ナーステーブル (昇降脚タイプ) 1800×1200×700～900mm TNW-1800V-C	181,000	112,000			1390						
0-5690-14	ナーステーブル (昇降脚タイプ) 2400×1200×700～900mm TNW-2400V-C	205,000	127,000			1390						
0-7423-01	計量スプーン 4本組	1,410	1,500			1535					501	
0-7754-21	スマートオージオ (1人用スタンダードモデル) SA1+	120,000	130,000			230						
0-7754-22	スマートオージオ (2人用スタンダードモデル) SA2+	142,000	154,000			230						
0-7754-23	スマートオージオ (1人用・JQA校正モデル) SA1J+	150,000	160,000			230						
0-7754-24	スマートオージオ (2人用・JQA校正モデル) SA2J+	185,000	197,000			230						
0-7754-25	スマートオージオ (一般健康診断選別用オージオメーター企画適合) SAC1+	278,000	300,000			230						
0-9623-41	電子血圧計 (上腕式) 用 交換カフ SCN-003	2,000	2,500			48						
1-1412-02	三角フラスコ 125mL 1461	460	550								459	
1-1824-02-20	小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500NM	77,000	86,800	676	676							
1-1824-03-20	小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500NH	103,000	123,000	676	676							
1-1996-13	防水型バーツナルサーモメーター (イージュー) 用 一般計測用センサー SN-3200-K12	13,000	17,500	482	482							
1-1996-14	防水型バーツナルサーモメーター (イージュー) 用 一般計測用センサー SN-3200-K14	13,000	18,000	482	482							
1-1996-15	防水型バーツナルサーモメーター (イージュー) 用 一般計測用センサー SN-3200-K15	22,000	29,000	482	482							
1-2186-14	ETTAS 真空乾燥器 (Vシリーズ) AVO-450V	885,000	840,000	44	44							
1-2226-01	スクリューキャップ付遠注管 スカート 目盛無し 0.5mL 1箱 (50個×10袋入) T334-2S	20,800	21,400	1108	1108							
1-2226-02	スクリューキャップ付遠注管 スカート 目盛無し 1.5mL 1箱 (50個×10袋入) T334-4S	26,200	26,900	1108	1108							
1-2226-03	スクリューキャップ付遠注管 丸底 目盛無し 1.5mL 1箱 (50個×10袋入) T334-5S	21,800	22,400	1108	1108							
1-2226-04	スクリューキャップ付遠注管 スカート 目盛無し 2mL 1箱 (50個×10袋入) T334-6S	21,800	22,400	1108	1108							
1-2226-05	スクリューキャップ付遠注管 丸底 目盛無し 2mL 1箱 (50個×10袋入) T334-7S	29,800	27,000	1108	1108							
1-3240-01	遠注管用折りたたみラック ブルー 1パック (2個入) HS24320B	7,980	8,140	1791	1791							
1-3240-02	遠注管用折りたたみラック ピンク 1パック (2個入) HS24320P	7,980	8,140	1791	1791							
1-3240-03	遠注管用折りたたみラック 紫 2個 HS24318	8,300	8,470	1791	1791							
1-3240-04	遠注管用折りたたみラック 緑 2個 HS24319	8,300	8,470	1791	1791							
1-329-01	ユニラックジュニア 青 10個入 S500-25B	7,500	7,690	1137	1137							
1-329-02	ユニラックジュニア 赤 10個入 S500-25R	7,500	7,690	1137	1137							
1-329-03	ユニラックジュニア 黄 10個入 S500-25Y	7,500	7,690	1137	1137							
1-4309-01	PCRラック 本体5色パック (青・緑・オレンジ・ピンク・黄×各4個入) T328-96AS	33,500	34,400	1138	1138							
1-4309-02	PCRラック 青 本体×20個入 T328-96B	33,500	34,400	1138	1138							
1-4309-03	PCRラック 緑 本体×20個入 T328-96G	33,500	30,500	1138	1138							
1-4309-04	PCRラック オレンジ 本体×20個入 T328-96O	31,600	28,000	1138	1138							
1-4309-05	PCRラック ピンク 本体×20個入 T328-96P	31,600	28,000	1138	1138							
1-4309-06	PCRラック 黄 本体×20個入 T328-96Y	31,600	28,000	1138	1138							
1-4311-11	マルチラック S600-16G 10個入	51,000	46,000	1787	1787							
1-4311-13	マルチラック S600-30G 10個入	46,200	41,500	1787	1787							
1-4311-16	マルチラック S600-30O 10個入	43,000	44,100	1787	1787							
1-4314-01	ユニラック 5色パック (青・緑・ピンク・黄・オレンジ×各2個入) S500-80AS	9,200	9,430	1137	1137							
1-4314-02	ユニラック用 カバー 10個入 S501-80	6,200	6,360	1137	1137							
1-4314-03	ユニラック 青 10個入 S500-80B	9,200	9,430	1137	1137							
1-4314-04	ユニラック 緑 10個入 S500-80G	9,200	9,430	1137	1137							
1-4314-06	ユニラック ピンク 10個入 S500-80P	9,200	9,430	1137	1137							
1-4314-07	ユニラック 黄 10個入 S500-80Y	9,200	9,430	1137	1137							
1-4314-08	ユニラック オレンジ 10個入 S500-80	9,200	9,430	1137	1137							
1-4314-09	ユニラック S500-80R 10個入	8,500	8,720	1137	1137							
1-4511-01	グローブホルダー 140×102×208mm HS23457	6,560	6,700	2285	2285							
1-4511-02	グローブホルダー 250×96×432mm HS23458	12,300	12,600	2285	2285							
1-4514-01	ワイヤー遠送管立て 8本用 (対応チューブ径: φ25～30mm) HS232461	12,200	12,500	1791	1791							
1-4514-02	ワイヤー遠送管立て 12本用 (対応チューブ径: φ23～25mm) HS120085	4,010	4,100	1791	1791							
1-4514-03	ワイヤー遠送管立て 50本用 (対応チューブ径: φ23～25mm) 120086	7,490	7,650	1791	1791							
1-4514-04	ワイヤー遠送管立て 48本用 (対応チューブ径: φ25～30mm) 120770	12,000	12,300	1791	1791							
1-4514-05	ワイヤー遠送管立て 12本用 (対応チューブ径: φ30～33mm) 120087	4,310	4,400	1791	1791							
1-4514-06	ワイヤー遠送管立て 50本用 (対応チューブ径: φ30～33mm) 120088	8,100	7,300	1791	1791							
1-4514-07	ワイヤー遠送管立て 24本用 (対応チューブ径: φ30～40mm) 120771	11,000	11,300	1791	1791							
1-4514-08	ワイヤー遠送管立て 48本用 (対応チューブ径: φ30～40mm) 120772	13,000	13,300	1791	1791							
1-4514-09	ワイヤー遠送管立て 6本用 (対応チューブ径: φ55～60mm) HS23224	5,700	5,820	1791	1791							
1-4850-01	回転式チューブラック 大 HS29040A	9,500	9,700	1788	1788						561	
1-4850-02	回転式チューブラック 小 HS29040B	9,040	9,230	1788	1788						561	
1-4851-01	フリースボックス φ10～12mm ドレイン付き 1袋 (10個入) C5520-100-OH	12,000	13,000	1145	1145							
1-4952-01	手付き洗浄カゴ 小	6,260	6,620	2135	2135							
1-4952-02	手付き洗浄カゴ 中	6,800	7,170	2135	2135							
1-4952-03	手付き洗浄カゴ 大	7,540	7,720	2135	2135							
1-4952-04	手付き洗浄カゴ 特大	9,090	9,730	2135	2135							
1-5391-11	融欠警報ユニット センサー内蔵型 回転灯直付け OM-25MF01-PRB	146,500	160,000	618	618							
1-5391-12	融欠警報ユニット センサー内蔵型 回転灯ケーブル付け (10m) OM-25MF01-PRB10	157,500	175,000	618	618							
1-5391-23	融欠警報ユニット センサー分離型 回転灯直付け OM-25MF10-PRB	158,500	173,000	618	618							
1-5391-24	融欠警報ユニット センサー分離型 回転灯ケーブル付け (10m) OM-25MF10-PRB10	169,500	188,000	618	618							
1-5514-11	温湿度記録計 8日用 KC10-WW	35,000	40,000	549	549							395
1-5514-12	温湿度記録計 記録紙・ペンセット CP101-W	3,500	7,000	549	549							395
1-5514-14	温湿度記録計 きろく君 記録紙のみ 1A11CE	1,500	3,000	549	549							395
1-5664-05	酸素モニタ (OXYMAN) センサー内蔵型 OM-25MP01	107,800	110,000	616	616							
1-5664-11	酸素モニタ (OXYMAN) 壁掛けブラケット	3,800	4,000	616	616							
1-5664-13	酸素モニタ (OXYMAN) AC/DCアダプタ	4,800	5,500	616	616							
1-5664-21	酸素モニタ (OXYMAN) センサー内蔵型 OM-25MF01	80,000	85,000	616	616							
1-5664-54	酸素モニタ センサー用延長ケーブル 10m	22,800	28,000	616	616							
1-6282-01	オールステンスパチュラ 8インチ	6,500	7,500	1839	1839							
1-6282-02	オールステンスパチュラ 12インチ	8,000	9,000	1839	1839							
1-6289-01	シリコン両面接着テープ (トランシル) 12.7×33mm NT-1001-38-0050	14,300	28,600	2012	2012							
1-6289-02	シリコン両面接着テープ (トランシル) 25.4mm×33mm NT-1001-38-0100	20,600	44,300	2012	2012							
1-6289-03	シリコン両面接着テープ (トランシル) 50.8mm×33mm NT-1001-38-0200	42,300	84,600	2012	2012							
1-664-71	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ LB-21	143,000	158,000	374	374							
1-664-74	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ LB-316	189,500	205,000	374	374							
1-664-75	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ (SUSプレキシブルホース仕様) LB-316F	199,000	214,000	374	374							
1-664-76	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ (ミニ) LB-5T	654,000	672,000	374	374							
1-664-77	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ (ロング) LB-316L	224,000	239,000	374	374							
1-664-78	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ (ロング・SUSプレキシブルホース仕様) LB-316LF	233,000	248,000	374	374							
1-664-83	ケミカルハンディーポンプコードレスタイプ (ロング) LB-21L	165,000	180,000	374	374							
1-6972-01	バイオハザードオートクレープ用手袋 綿 ショート 1双入 H132010000	11,100	11,400	2267	2267							
1-6972-02	バイオハザードオートクレープ用手袋 綿 ロング 1双入 H132010001	15,700	16,100	2267	2267							
1-6974-31	ラベル付洗浄瓶 (アセトン) 500mL 800100615	3,920	4,020	1572	1572							
1-6974-33	ラベル付洗浄瓶 (エタノール) 500mL 800100617	3,920	4,020	1572	1572							
1-6974-34	ラベル付洗浄瓶 (無地) 500mL 800100618	3,920	4,020	1572	1572							
1-6987-01	ラボシート ホワイト F24675-0000	18,200	18,700	2340	2340							
1-6991-02	スプーン H368070021	9,990	10,500	1834	1834							
1-7271-01	作業用パーティション (単体用) SF-30A35	38,900	42,800	851	851							
1-7271-02	作業用パーティション (単体用) SF-30A45	53,900	59,300	851	851							
1-7271-03	作業用パーティション (増速) SF-30A35C	32,000	35,200	851	851							
1-7271-04	作業用パーティション (増速) SF-30A45C	47,000	51,700	851	851							
1-7271-11	コーナー用柱 SF-30A-15I	5,100	5,700	851	851							
1-7272-01	作業用パーティション (単体用) SF-30A36	43,400	47,800	851	851							
1-7272-02	作業用パーティション (単体用) SF-30A46	57,900	63,700	851	851							
1-7272-03	作業用パーティション (増速) SF-30A36C	35,400	39,000	851	851							
1-7272-04	作業用パーティション (増速) SF-30A46C	49,700	54,700	851	851							
1-7272-11	コーナー用柱 SF-30A-18I	6,500	7,200	851	851							
1-7285-02	廃液回収システム 4L 高さ455mm EF4-38-Sys	54,700	56,800	892	892							
1-7398-01	ビペットチップ 25本/ラック×10ラック 4531-00	26,200	27,200	1177	1177							
1-7547-54	ETTAS 真空乾燥器 (SBシリーズ) AVO-450SB	905,000	853,000	44	44							
1-7547-64	真空乾燥器 (SB-Dシリーズ) AVO-450SB-D	930,000	878,000	45	45							

2026年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	欧博2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタロ グ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
1-8542-08	ラベル付洗浄瓶 トルエン 11646-0628	1,760	1,810	1572	1572							
1-8542-09	ラベル付洗浄瓶 無地 11646-0638	1,760	1,810	1572	1572							
1-8542-14	ラベル付洗浄瓶 エタノール F116460639	1,760	1,810	1572	1572							
1-8545-01	メスホルダー ステンレス NO.3	1,100	1,500	1406	1406							
1-8545-31	メスホルダー-NO.3用替刃 200枚入 NO.10	14,300	16,400	1406	1406							
1-8545-32	メスホルダー-NO.3用替刃 200枚入 NO.11	14,300	16,400	1406	1406							
1-8545-33	メスホルダー-NO.3用替刃 200枚入 NO.12	14,300	16,400	1406	1406							
1-8545-34	メスホルダー-NO.3用替刃 200枚入 NO.15	14,300	16,400	1406	1406							
1-8546-01	メスホルダー ステンレス NO.4	1,100	1,500	1406	1406							
1-8546-13	メスホルダー-NO.4用替刃 200枚 NO.22	14,300	16,400	1406	1406							
1-8546-31	メスホルダー-NO.4用替刃 200枚入 NO.20	14,300	16,400	1406	1406							
1-8546-32	メスホルダー-NO.4用替刃 200枚入 NO.21	14,300	16,400	1406	1406							
1-8546-34	メスホルダー-NO.4用替刃 200枚入 NO.23	14,300	16,400	1406	1406							
1-8546-35	メスホルダー-NO.4用替刃 200枚入 NO.25	14,300	16,400	1406	1406							
1-8849-14	三角フラスコ 広口 25mL 212261405	1,300	1,400	1669	1669							
1-8850-03	トルビーカー 250mL 211163602	1,900	1,950	1715	1715							
1-8870-06	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キヤップ付 250mL 017230-2502A	2,900	3,350	1587	1587							
1-8870-07	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キヤップ付 500mL 017230-5002A	3,750	3,950	1587	1587							
1-8870-08	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キヤップ付 1000mL 017230-10002A	4,800	5,100	1587	1587							
1-8870-25	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キヤップ付 100mL 017230-1002A	2,750	3,850	1587	1587							
1-9001-53-22	定温乾燥箱(自然対流方式) ステンレスタイプ 窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW-600SB	236,000	249,000	22	22							
1-9249-04	スチール保管庫 ガラス戸 G-63SSG	111,100	116,700	855	855							
1-9249-05	スチール保管庫 G-63SS スチール戸	99,100	104,100	855	855							
1-9250-04	スチール保管庫 ガラス戸 G-63SSG	132,300	139,000	855	855							
1-9250-05	スチール保管庫 G-63SSS スチール戸	120,600	126,700	855	855							
1-9752-01	連搬バット (617×384×135mm) HF-720	18,900	19,500	1626	1626							
1-9752-02	連搬バット (617×384×185mm) HF-721	22,800	24,600	1626	1626							
1-9752-03	連搬バット (617×384×200mm) HF-722	24,200	26,000	1626	1626							
1-9752-04	連搬バット/水切タイプ (617×384×135mm) HF-720-P	21,500	22,200	1626	1626							
1-9752-05	連搬バット/水切タイプ (617×384×185mm) HF-721-P	25,500	27,500	1626	1626							
1-9752-06	連搬バット/水切タイプ (617×384×200mm) HF-722-P	26,800	28,800	1626	1626							
2-035-06	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キヤップ付 2000mL	11,950	12,700	1587	1587							
2-035-07	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キヤップ付 5000mL	31,450	33,500	1587	1587							
2-035-08	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キヤップ付 10000mL	61,850	85,900	1587	1587							
2-035-11	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 透明キヤップ付 3500mL	22,450	28,700	1587	1587							
2-066-11	機械用刃物(特殊形状) E39-6C 32° 200枚セット 750BH2031	6,000	6,600	1407	1407							
2-066-12	機械用刃物(特殊形状) O39-1CZ 28° 200枚セット 750BH2037	9,000	12,000	1407	1407							
2-066-13	機械用刃物(特殊形状) B43-1SW 22° 200枚セット 750BH2024	6,000	6,600	1407	1407							
2-066-14	機械用刃物(特殊形状) F37-9S 22° 200枚セット 750BH2033	6,000	6,600	1407	1407							
2-066-15	機械用刃物(丸刃) C450-1C 21° 30枚セット 750BH2044	8,500	9,400	1407	1407							
2-066-16	機械用刃物(丸刃) C280-1C 21° 40枚セット 750BH2043	8,000	8,800	1407	1407							
2-075-05	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キヤップ付 2000mL	12,100	12,900	1587	1587							
2-075-06	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キヤップ付 5000mL	31,600	33,600	1587	1587							
2-075-07	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キヤップ付 10000mL	62,000	86,100	1587	1587							
2-075-11	ねじ口瓶丸型(デュラン(R)) 黒キヤップ付 3500mL	22,800	28,800	1587	1587							
2-1818-01	箱状活性炭(1Lボリ容器入) 液相用GW10/32	8,000	11,000	1319	1319							
2-2914-01	レジュエーロン ウレタンエプロン ワンタッチタイプ ホワイト M E-52 W M	4,420	4,620				110					
2-2986-01	マスキングテープ 125mm×66m×65um MT-001	920	1,380	2015	2015							
2-2986-02	マスキングテープ 16mm×66m×65um MT-001	1,170	1,770	2015	2015							
2-2986-03	マスキングテープ 25mm×66m×65um MT-001	1,790	2,760	2015	2015							
2-2986-05	マスキングテープ 19mm×66m×100um MT-002	2,020	3,930	2015	2015							
2-2986-06	マスキングテープ 25mm×66m×100um MT-002	2,640	5,180	2015	2015							
2-3647-58	塩化ナトリウム 特級 500g 19001895	950	1,050	1493	1493							
2-3834-01	SSベースモールド 7×7×5mm 1箱(12個入) M474-1	18,900	19,400	1436	1436							
2-3834-02	SSベースモールド 15×15×5mm 1箱(12個入) M474-2	18,600	19,100	1436	1436							
2-3834-03	SSベースモールド 24×24×5mm 1箱(12個入) M474-3	18,900	19,400	1436	1436							
2-3834-04	SSベースモールド 30×24×5mm 1箱(12個入) M474-4	18,900	19,400	1436	1436							
2-3834-05	SSベースモールド 37×24×5mm 1箱(12個入) M474-5	18,900	19,400	1436	1436							
2-3837-01	サンプルチューブ 5mL 1袋(1000本入) T552-SATTP	28,700	29,500	1110	1110							
2-3837-03	サンプルチューブ 10mL 1袋(1000本入) T552-10ATTP	32,400	33,300	1110	1110							
2-3837-04	サンプルチューブ 12mL 1袋(1000本入) T552-12ATTP	32,400	33,300	1110	1110							
2-3837-05	サンプルチューブ 30mL 1袋(500本入) T552-30ATTP	27,600	28,300	1110	1110							
2-3837-11	サンプルチューブ 5・10・12ATTP用リップシール付キヤップ 1袋(1000個入) T552W	15,900	16,300	1110	1110							
2-3837-13	サンプルチューブ 5・10・12ATTP用キヤップ 1袋(1000個入) T552WTP	15,900	16,300	1110	1110							
2-3837-14	サンプルチューブ 7ATTP用キヤップ 1袋(1000個入) T552-7WTP	16,700	17,200	1110	1110							
2-3837-15	サンプルチューブ 30ATTP用キヤップ 1袋(500個入) T552-30WTP	16,700	17,200	1110	1110							
2-3842-01	不織布製つなぎ服 全長195×フード部35×胸囲136cm	600	660	2294	2294			117				
2-3842-02	不織布製つなぎ服 全長208×フード部36×胸囲144cm	600	660	2294	2294			117				
2-3881-21	クライオバイアル Oリングシールタイプ 1.2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T308-1A	56,300	57,800	1115	1115							
2-3881-23	クライオバイアル Oリングシールタイプ 2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T308-2A	52,000	53,400	1115	1115							
2-3881-24	クライオバイアル Oリングシールタイプ 3mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T308-3A	57,600	59,100	1115	1115							
2-3881-26	クライオバイアル Oリングシールタイプ 5mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T308-5A	67,700	69,400	1115	1115							
2-3881-27	クライオバイアル Oリングシールタイプ 1.2mL 内ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T311-1	54,700	56,100	1115	1115							
2-3881-28	クライオバイアル Oリングシールタイプ 2mL 内ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T311-2	55,200	56,600	1115	1115							
2-3881-29	クライオバイアル Oリングシールタイプ 2mL 内ネジ・丸底 減菌済 1箱(100個×10袋入) T311-3	55,200	49,000	1115	1115							
2-3881-33	クライオバイアル用ラック 50本収納 100×200×25mm 青 1箱(4個入) T315-2	7,720	7,920	1115	1115							
2-3881-35	クライオバイアル用ラック 50本収納 100×200×25mm ピンク 1箱(4個入) T315-10	7,720	7,920	1115	1115							
2-3881-36	クライオバイアル用キヤップインサート 白 1袋(500個入) T312-1	3,130	3,220	1115	1115							
2-3881-38	クライオバイアル用キヤップインサート 赤 1袋(500個入) T312-3	3,130	3,220	1115	1115							
2-3881-39	クライオバイアル用キヤップインサート 緑 1袋(500個入) T312-4	3,130	3,220	1115	1115							
2-3881-40	クライオバイアル用キヤップインサート 黄 1袋(500個入) T312-5	3,130	3,220	1115	1115							
2-3881-41	クライオバイアル用キヤップインサート 5色 1袋(500個入) T312-7	3,130	3,220	1115	1115							
2-3881-42	クライオバイアル リップシールタイプ 1.2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-1A	38,500	39,500	1115	1115							
2-3881-44	クライオバイアル リップシールタイプ 2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-2A	43,900	45,000	1115	1115							
2-3881-45	クライオバイアル リップシールタイプ 3mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-3A	45,300	46,500	1115	1115							
2-3962-01	遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ 1箱(10組入) HS2860M	11,600	11,800	1146	1146							
2-3962-11	遠沈管用フリーズボックス4×4用仕切 1箱(10個入) HS2860P	5,630	5,750	1146	1146							
2-3962-12	遠沈管用フリーズボックス6×6用仕切 1箱(10個入) HS2860T	7,280	7,430	1146	1146							
2-4140-01	獣害対策装置 アニマルストップ KS-1SAS	38,000	48,000				135					
2-4726-01	遠沈管 50mL 目盛り付 減菌済 1箱(25本×20袋入) C571-1	49,000	50,300	1776	1776							
2-4726-02	遠沈管 50mL 目盛り付 非減菌 1箱(100本×5袋入) C571-2	37,000	38,000	1776	1776							
2-4727-11	プロビオベトリディッシュ 96角 13mmグリッド入 10枚×50袋入 D210-16	71,100	72,900	1070	1070							
2-4729-01	プロビオPCRチューブ8連フタ無し 125個入 T320-1N	27,600	28,300	1100	1100							
2-4729-02	プロビオPCRチューブ8連フタ付き 125個入 T322-1N	29,000	29,800	1100	1100							
2-4729-03	プロビオPCRチューブ8連用フタ 125個入 T321-1N	5,720	5,870	1100	1100							
2-4731-01	プロビオクライオチューブ(Oリングシール)0.5mL(自立式)未減菌 1箱(1000本入) T335-2	36,000	36,900	1113	1113							
2-4731-04	プロビオクライオチューブ(Oリングシール)1.5mL(丸底)未減菌 1箱(1000本入) T335-5	36,500	37,500	1113	1113							
2-4731-08	プロビオクライオチューブ(Oリングシール)2.0mL(自立型)未減菌 1箱(1000本入) T335-6	38,200	39,200	1113	1113							
2-4731-09	プロビオクライオチューブ(Oリングシール)2.0mL(丸底)未減菌 1箱(1000本入) T335-7	40,800	36,000	1113	1113							
2-4734-11	プロビオPCRチューブ 0.2mL(フラットトップ)未減菌 1袋(1000本入) T325-2N	8,900	9,120	1098	1098							
2-4734-12	プロビオPCRチューブ 5mL(フラットトップ)未減菌 1袋(1000本入) T325-4N	9,600	9,850	1098	1098							
2-4734-13	プロビオPCRチューブ COMBI-BOX 1箱(5本入) T327	5,900	6,050	1098	1098							
2-4735-01	遠沈管 50mL 減菌済 1箱(25本×20ラック入) T420-3	53,000	54,400	1776	1776							

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
2-4887-04		包埋カセット 1500個入 黄 M498-5	25,800	26,500	1435	1435	319						
2-4887-05		包埋カセット 1500個入 青 M498-6	25,800	26,500	1435	1435	319						
2-4891-01		ベースモールド 1000個 M475-1	35,000	35,900	1436	1436	319						
2-4891-02		ベースモールド 1000個 M475-2	35,000	35,900	1436	1436	319						
2-4891-03		ベースモールド 1000個 M475-3	35,000	35,900	1436	1436	319						
2-4891-04		ベースモールド 1000個 M475-4	38,800	35,000	1436	1436	319						
2-4891-05		ベースモールド 1000個 M475-5	38,800	39,800	1436	1436	319						
2-4896-01		包埋カセットキャビネット6入 M495-6	28,300	29,100	1436	1436	319						
2-4968-01		ビペットチップ・マクロ 5mL 未滅菌 250本/袋×10袋 4410-00	43,100	44,700	1183	1183							
2-4968-02		ビペットチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 50本/ラック×10ラック 4411-S0	20,000	20,800	1183	1183							
2-4969-01		ビペットチップ・マクロ 5mL 未滅菌 250本/袋×10袋 4420-00	43,100	44,700	1183	1183							
2-4969-02		ビペットチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 50本/ラック×10ラック 4421-S0	20,000	20,800	1183	1183							
2-5390-01		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (ホーム) 8100105	11,200	11,400	1454	1454							
2-5390-02		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (改良ノイパウエル) 8100104	11,200	11,400	1454	1454							
2-5390-03		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (ビルケルチュルク) 8100102	11,200	11,400	1454	1454							
2-5390-04		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (フックスローゼンタール) 8100110	11,200	11,400	1454	1454							
2-5390-05		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 プライタイン仕様 (ホーム) 8100205	18,900	19,100	1454	1454							
2-5390-06		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 プライタイン仕様 (改良ノイパウエル) 8100204	19,300	19,500	1454	1454							
2-5390-07		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 プライタイン仕様 (ビルケルチュルク) 810020241	18,900	19,100	1454	1454							
2-5390-08		カウンティング・チェンバー 血球計算盤 プライタイン仕様 (フックスローゼンタール) 8100210	19,300	19,500	1454	1454							
2-5395-01		マイスタールーベ LG	37,500	49,800	798	798							
2-5721-02		遠沈管スタンド 15/50mL対応 4個入 F18796-0000	12,500	12,900	1790	1790							
2-5725-01		元素分析用サンプル容器 すずカプセルφ5.0mm 1袋(250個入)	9,700	16,000	1350	1350							
2-5725-02		元素分析用サンプル容器 すずカプセルφ9.0mm 1箱(75個入)	5,100	6,240	1350	1350							
2-5725-03		元素分析用サンプル容器 洗浄済すずカプセルφ5.0mm 1箱(96個入)	10,300	13,800	1350	1350							
2-5726-21		ディスボメス 20本人 NO.10	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-22		ディスボメス 20本人 NO.11	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-23		ディスボメス 20本人 NO.12	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-25		ディスボメス 20本人 NO.15	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-26		ディスボメス 20本人 NO.20	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-27		ディスボメス 20本人 NO.21	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-28		ディスボメス 20本人 NO.22	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-29		ディスボメス 20本人 NO.23	2,860	3,300	1406	1406							544
2-5726-31		ディスボメス 20本人 NO.25	2,860	3,300	1406	1406							544
2-6363-02		ビペットポンプ F37904-0010	8,500	8,720	1208	1208							
2-6363-03		ビペットポンプ F37904-0025	10,600	10,900	1208	1208							
2-6364-01		ビペットスタンド H18962-0006	28,300	30,900	1168	1168							
2-7593-11		トラップボトル 1.6L F19917-0001	68,700	70,500	1699	1699							
2-7593-12		トラップボトル 3.8L F19917-0002	83,200	74,000	1699	1699							
2-7620-01		セルスプレッダー(滅菌・梱包装) 37×172mm 500本人 HS8151	29,400	30,000	1379	1379							
2-7620-02		セルスプレッダー(滅菌) 38×146mm 10本×50袋入 HS8171B	22,200	22,700	1379	1379							
2-7622-01		コロニーカウンター 32×30×150mm HS120000	44,000	44,900	1391	1391							
2-7830-11-20		校正証明書付デジタル台はかり ⅰ-D33P30B1R1RJ P	94,900	104,900	445	445							
2-7830-12-20		校正証明書付デジタル台はかり ⅰ-D33P60B1R1RJ P	94,900	104,900	445	445							
2-7830-13-20		校正証明書付デジタル台はかり ⅰ-D33P60B1L2RJ P	99,800	109,900	445	445							
2-7830-14-20		校正証明書付デジタル台はかり ⅰ-D33P150B1L2RJ P	111,800	122,700	445	445							
2-7830-16-20		校正証明書付デジタル台はかり ⅰ-D33P300B1X2RJ P	130,700	144,300	445	445							
2-8004-04		スクリュウ・キャップチューブ 自立型 目盛無し 2mL 滅菌済 1箱(50個×10袋入) T335-6STP	36,600	38,500	1109	1109							
2-8005-01		スクリュウ・キャップチューブ 自立型 目盛付き 0.5mL 滅菌済 1箱(50個×10袋入) T335-2SPRTP	45,000	41,000	1109	1109							
2-8005-02		スクリュウ・キャップチューブ 自立型 目盛付き 1.5mL 滅菌済 1箱(50個×10袋入) T335-4SPRTP	43,500	44,600	1109	1109							
2-8005-05		スクリュウ・キャップチューブ 丸底 目盛付き 2mL 滅菌済 1箱(50個×10袋入) T335-7SPRTP	45,000	46,200	1109	1109							
2-8006-14		遠沈管 15mL用(5色キャップ)11ケース(50本×10ラック入) 23-2274	30,800	33,900	1777	1777							
2-8006-15		遠沈管 50mL用(5色キャップ)11ケース(25本×20ラック入) 23-2276	52,500	57,800	1777	1777							
2-8006-21		遠沈管 15mL 500本人 23-2265	34,600	38,100	1777	1777							
2-8006-22		遠沈管 50mL 500本人 23-2262	43,400	47,800	1777	1777							
2-8007-02		マイクロチューブ 1.5mL 1袋(500本人) L-2057	5,550	6,050	1105	1105							
2-8007-03		マイクロチューブ 2mL 1袋(500本人) L-1182	10,100	11,000	1105	1105							
2-8259-01		回転子取り出し器 F37786-1000	5,100	5,310	254	254							
2-8260-01		ライトオン(R)テープ 12.7mm 黄 F13485-0050	3,320	3,410	2000	2000							
2-8260-02		ライトオン(R)テープ 19.0mm 黄 F13485-0075	4,600	4,720	2000	2000							
2-8260-03		ライトオン(R)テープ 25.4mm 黄 F13485-0100	5,680	5,830	2000	2000							
2-8260-04		ライトオン(R)テープ 12.7mm 緑 F13486-0050	4,200	4,310	2000	2000							
2-8260-05		ライトオン(R)テープ 19.0mm 緑 F13486-0075	4,900	5,030	2000	2000							
2-8265-01		パラフィルムディスベンサー・カッター HS234525B	15,200	15,600	2007	2007	334						
2-8265-11		パラフィルムディスベンサー・カッター用替刃 1箱(5個入) HS234525R	2,100	2,150	2007	2007	334						
2-9192-01		デュメイ表面張力試験機 D型	180,000	220,000	742	742							
2-9246-01		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ) スタンダーメッキセット	44,530	47,950	351	351							
2-9246-02		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ) 本体(接続コード付)	28,000	28,600	351	351							
2-9246-11		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ)用メッキペン(脱脂用)	3,950	4,050	351	351							
2-9246-12		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ)用メッキペン(ステンレス脱脂用)	4,450	4,550	351	351							
2-9246-13		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ)用メッキペン(金K24)	11,200	13,900	351	351							
2-9246-14		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ)用メッキペン(金K18)	10,600	13,300	351	351							
2-9246-15		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ)用メッキペン(銀)	5,830	6,050	351	351							
2-9246-16		PROMEX メッキ装置(ベントタイプ)用メッキペン(銅)	5,280	5,350	351	351							
2-9407-02		大容量密閉バケツ(PRO-WESTERN Canada) 23L 750104000120P01	2,600	2,640	1565	1565							
2-9407-11		大容量密閉バケツ用フタ(ガasket無スタブオン専用) 84210B94	580	590	1565	1565							
2-9407-12		大容量密閉バケツ用フタ(ガasket有スパウト付) 6561050B92	1,000	1,020	1565	1565							
2-9631-01		卓上遠心器 120343	143,000	146,000	1284	1284							
2-9648-02		テブラ専用 テープカートリッジシルバー SM6XC	1,130	1,190	2082	2082	1507						
2-9648-03		テブラ専用 テープカートリッジシルバー SM12XC	1,130	1,190	2082	2082	1507						
2-9648-04		テブラ専用 テープカートリッジシルバー SM18XC	1,530	1,590	2082	2082	1507						
2-9648-05		テブラ専用 テープカートリッジシルバー SM24XC	1,530	1,590	2082	2082	1507						
2-9653-01		マイクロチューブ(高遠心タイプ) ナチュラル 1.5mL 1袋(500本人) 1210-00	3,950	4,090	1104	1104							
2-9653-02		マイクロチューブ(高遠心タイプ) 6色 1.5mL 1袋(500本人) 1210-09	4,980	5,160	1104	1104							
2-9653-04		マイクロチューブ(高遠心タイプ) ナチュラル 0.5mL 1袋(1000本人) 1110-00	7,660	7,930	1104	1104							
2-9653-05		マイクロチューブ(高遠心タイプ) 6色 0.5mL 1袋(1000本人) 1110-09	6,980	7,230	1104	1104							
2-9804-01		カットエース 50mm×25m 速粘着 MG	450	580	2012	2012							
2-9804-02		カットエース 50mm×25m 中粘着 FG	450	580	2012	2012							
2-9804-03		カットエース 50mm×25m 弱粘着 UG	450	580	2012	2012							
3-270-04		トリオニック耐酸性グローブ 8インチ 12双入 517139	23,000	25,000	2259	2259							
3-295-01		ディスボル底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-568	10,400	11,400	1762	1762							
3-295-02		ディスボル底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-570	12,900	14,100	1762	1762							
3-295-05		ディスボル底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-576	25,000	27,400	1762	1762							
3-3222-02		テブラ専用 テープカートリッジ ホワイト(弱粘着) SS9KE	1,130	1,190	2082	2082	1507						
3-3222-03		テブラ専用 テープカートリッジ ホワイト(弱粘着) SS12KE	1,130	1,190	2082	2082	1507						
3-3222-04		テブラ専用 テープカートリッジ ホワイト(弱粘着) SS18KE	1,530	1,590	2082	2082	1507						
3-3222-05		テブラ専用 テープカートリッジ ホワイト(弱粘着) SS24KE	1,530	1,590	2082	2082	1507						
3-4180-21		コイルばね式防震装置(天秤専用) 直線	86,800	93,000					167				
3-4663-21		マジックライス 白飯 1箱 20食入 1FMR31014BE	6,800	7,560	2370	2370							
3-4663-27		マジックライス 青菜ご飯 20食入 1FMR31011BE	7,800	8,940	2370	2370							
3-4663-28		マジックライス 梅じやこご飯 20食入 1FMR31012CE	7,800	9,530	2370	2370							
3-4663-29		マジックライス わかめご飯 20食入 1FMR31022BE	7,800	8,940	2370	2370							
3-4663-30		マジックライス チャーハン 20食入 1FMR31039BE	8,400	9,540	2370	2370							
3-5503-07		金属多孔質体 (SUS31											



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンカアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタロ グ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
3-5505-01	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□50-1	34,600	43,400	1917	1917							
3-5505-02	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□100-1	48,800	61,000	1917	1917							
3-5505-03	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□150-1	79,600	99,600	1917	1917							
3-5505-04	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□50-2	34,600	43,400	1917	1917							
3-5505-05	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□100-2	48,800	61,000	1917	1917							
3-5505-06	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□150-2	79,600	99,600	1917	1917							
3-5505-07	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□50-5	34,600	43,400	1917	1917							
3-5505-08	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□100-5	48,800	61,000	1917	1917							
3-5505-09	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□150-5	79,600	99,600	1917	1917							
3-5505-10	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ10mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□50-10	34,600	43,400	1917	1917							
3-5505-11	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ10mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□100-10	48,800	61,000	1917	1917							
3-5505-12	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ10mm 気孔径0.20mm SU-MF-55-□150-10	79,600	99,600	1917	1917							
3-5506-01	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□50-1	34,800	43,600	1917	1917							
3-5506-02	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□100-1	50,600	63,400	1917	1917							
3-5506-03	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□150-1	83,200	104,000	1917	1917							
3-5506-04	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□50-2	34,800	43,600	1917	1917							
3-5506-05	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□100-2	50,600	63,400	1917	1917							
3-5506-06	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□150-2	83,200	104,000	1917	1917							
3-5506-07	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□50-5	34,800	43,600	1917	1917							
3-5506-08	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□100-5	50,600	63,400	1917	1917							
3-5506-09	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□150-5	83,200	104,000	1917	1917							
3-5506-10	金属多孔質体 (SUS316L) 50×50mm 厚さ10mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□50-10	34,800	43,600	1917	1917							
3-5506-11	金属多孔質体 (SUS316L) 100×100mm 厚さ10mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□100-10	50,600	63,400	1917	1917							
3-5506-12	金属多孔質体 (SUS316L) 150×150mm 厚さ10mm 気孔径0.16mm SU-MF-80A-□150-10	83,200	104,000	1917	1917							
3-5507-07	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径1.02mm Ti-MF-13-□50-5	25,400	30,600	1917	1917							
3-5507-08	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径1.02mm Ti-MF-13-□100-5	45,800	55,000	1917	1917							
3-5507-09	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径1.02mm Ti-MF-13-□150-5	80,600	96,800	1917	1917							
3-5507-10	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ10mm 気孔径1.02mm Ti-MF-13-□50-10	25,400	30,600	1917	1917							
3-5507-11	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ10mm 気孔径1.02mm Ti-MF-13-□100-10	45,800	55,000	1917	1917							
3-5507-12	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ10mm 気孔径1.02mm Ti-MF-13-□150-10	80,600	96,800	1917	1917							
3-5508-04	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.38mm Ti-MF-30-□50-2	28,800	34,600	1917	1917							
3-5508-05	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.38mm Ti-MF-30-□100-2	49,200	59,200	1917	1917							
3-5508-06	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.38mm Ti-MF-30-□150-2	90,800	109,000	1917	1917							
3-5508-07	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.38mm Ti-MF-30-□50-5	28,800	34,600	1917	1917							
3-5508-08	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.38mm Ti-MF-30-□100-5	49,200	59,200	1917	1917							
3-5508-09	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.38mm Ti-MF-30-□150-5	90,800	109,000	1917	1917							
3-5509-01	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□50-1	35,800	43,000	1917	1917							
3-5509-02	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□100-1	56,000	67,200	1917	1917							
3-5509-03	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□150-1	94,200	114,000	1917	1917							
3-5509-04	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□50-2	35,800	43,000	1917	1917							
3-5509-05	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□100-2	56,000	67,200	1917	1917							
3-5509-06	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□150-2	94,200	114,000	1917	1917							
3-5509-07	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□50-5	35,800	43,000	1917	1917							
3-5509-08	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□100-5	56,000	67,200	1917	1917							
3-5509-09	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.23mm Ti-MF-55-□150-5	94,200	114,000	1917	1917							
3-5510-01	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□50-1	35,800	43,000	1917	1917							
3-5510-02	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□100-1	56,200	67,200	1917	1917							
3-5510-03	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□150-1	94,400	114,000	1917	1917							
3-5510-04	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□50-2	35,800	43,000	1917	1917							
3-5510-05	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□100-2	56,200	67,200	1917	1917							
3-5510-06	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□150-2	94,400	114,000	1917	1917							
3-5510-07	金属多孔質体 (チタン) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□50-5	35,800	43,000	1917	1917							
3-5510-08	金属多孔質体 (チタン) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□100-5	56,200	67,200	1917	1917							
3-5510-09	金属多孔質体 (チタン) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.17mm Ti-MF-80A-□150-5	94,400	114,000	1917	1917							
3-5511-07	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.84mm Cu-MF-13-□50-5	31,200	37,600	1917	1917							
3-5511-08	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.84mm Cu-MF-13-□100-5	71,200	85,600	1917	1917							
3-5511-09	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.84mm Cu-MF-13-□150-5	81,400	97,800	1917	1917							
3-5511-10	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ10mm 気孔径0.84mm Cu-MF-13-□50-10	31,200	37,600	1917	1917							
3-5511-11	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ10mm 気孔径0.84mm Cu-MF-13-□100-10	71,200	85,600	1917	1917							
3-5511-12	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ10mm 気孔径0.84mm Cu-MF-13-□150-10	81,400	97,800	1917	1917							
3-5512-01	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□50-1	34,000	40,800	1917	1917							
3-5512-02	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□100-1	70,000	84,000	1917	1917							
3-5512-03	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□150-1	87,400	105,000	1917	1917							
3-5512-04	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□50-2	34,000	40,800	1917	1917							
3-5512-05	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□100-2	70,000	84,000	1917	1917							
3-5512-06	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□150-2	87,400	105,000	1917	1917							
3-5512-07	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ5mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□50-5	34,000	40,800	1917	1917							
3-5512-08	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ5mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□100-5	70,000	84,000	1917	1917							
3-5512-09	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ5mm 気孔径0.52mm Cu-MF-30-□150-5	93,400	113,000	1917	1917							
3-5513-01	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.29mm Cu-MF-55-□50-1	41,600	50,000	1917	1917							
3-5513-02	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.29mm Cu-MF-55-□100-1	81,400	97,800	1917	1917							
3-5513-03	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.29mm Cu-MF-55-□150-1	95,200	115,000	1917	1917							
3-5513-04	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.29mm Cu-MF-55-□50-2	41,600	50,000	1917	1917							
3-5513-05	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.29mm Cu-MF-55-□100-2	81,400	97,800	1917	1917							
3-5513-06	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.29mm Cu-MF-55-□150-2	95,200	115,000	1917	1917							
3-5514-01	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.26mm Cu-MF-80A-□50-1	41,600	50,000	1917	1917							
3-5514-02	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.26mm Cu-MF-80A-□100-1	81,400	97,800	1917	1917							
3-5514-03	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.26mm Cu-MF-80A-□150-1	95,200	115,000	1917	1917							
3-5514-04	金属多孔質体 (銅) 50×50mm 厚さ2mm 気孔径0.26mm Cu-MF-80A-□50-2	41,600	49,000	1917	1917							
3-5514-05	金属多孔質体 (銅) 100×100mm 厚さ2mm 気孔径0.26mm Cu-MF-80A-□100-2	81,400	92,400	1917	1917							
3-5514-06	金属多孔質体 (銅) 150×150mm 厚さ2mm 気孔径0.26mm Cu-MF-80A-□150-2	95,200	109,000	1917	1917							
3-5515-01	金属多孔質体 (銀) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.36mm Ag-MF-30-□50-1	15,000	18,000	1917	1917							
3-5515-02	金属多孔質体 (銀) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.36mm Ag-MF-30-□100-1	82,000	98,400	1917	1917							
3-5515-03	金属多孔質体 (銀) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.36mm Ag-MF-30-□150-1	82,000	98,400	1917	1917							
3-5516-01	金属多孔質体 (銀) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.18mm Ag-MF-55-□50-1	15,000	18,000	1917	1917							
3-5516-02	金属多孔質体 (銀) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.18mm Ag-MF-55-□100-1	82,000	98,400	1917	1917							
3-5516-03	金属多孔質体 (銀) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.18mm Ag-MF-55-□150-1	82,000	98,400	1917	1917							
3-5517-01	金属多孔質体 (銀) 50×50mm 厚さ1mm 気孔径0.16mm Ag-MF-80A-□50-1	15,000	18,000	1917	1917							
3-5517-02	金属多孔質体 (銀) 100×100mm 厚さ1mm 気孔径0.16mm Ag-MF-80A-□100-1	82,000	98,400	1917	1917							
3-5517-03	金属多孔質体 (銀) 150×150mm 厚さ1mm 気孔径0.16mm Ag-MF-80A-□150-1	82,000	9									

2026年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタロ グ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
3-6155-01	シリコーンヘラ 赤 クリーンヘラ L	4,810	4,660	1841	1841							
3-6155-02	シリコーンヘラ 青 クリーンヘラ L	4,810	4,660	1841	1841							
3-6155-03	シリコーンヘラ 緑 クリーンヘラ L	4,810	4,660	1841	1841							
3-6176-01	シリコンクリーンヘラ 白 130×500mm 特大L500型	9,600	10,300	1841	1841							
3-6176-02	シリコンクリーンヘラ 赤 130×500mm 特大L500型	9,600	10,300	1841	1841							
3-6176-03	シリコンクリーンヘラ 青 130×500mm 特大L500型	9,600	10,300	1841	1841							
3-6195-01	パイオハザードバッグ(卓上タイプ) 本体セット F13193-0500	14,600	15,000	2165	2165							
3-6197-01	フリーザーボックス(5mL用) 133×133×64mm 25本収納 4個入 F18852-0017	14,000	14,400	1143	1143							
3-6201-01	減菌サンプリングスバチュア 100個入 H36930-0000	37,000	38,000	1839	1839							
3-6205-01	ビベットチップフィルター FLOWMI 40um H13680-0040	24,800	26,100	1083	1083							
3-6205-02	ビベットチップフィルター FLOWMI 70um H13680-0070	23,000	24,200	1083	1083							
3-6286-01	セーフティ広口瓶 230mL 216627	3,300	3,400	1592	1592							
3-6286-02	セーフティ広口瓶 470mL 216629	3,500	3,610	1592	1592							
3-6286-03	セーフティ広口瓶 940mL W216631	3,930	4,030	1592	1592							
3-6291-01	ミニバイアル ソリッドキャップ 0.3mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986273NG	35,700	36,800	1608	1608							
3-6291-02	ミニバイアル ソリッドキャップ 1mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986274NG	40,400	41,700	1608	1608							
3-6291-03	ミニバイアル ソリッドキャップ 2mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986272NG	48,000	49,500	1608	1608							
3-6291-04	ミニバイアル ソリッドキャップ 3mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986277NG	48,000	49,500	1608	1608							
3-6291-05	ミニバイアル ソリッドキャップ 5mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986279NG	48,000	49,500	1608	1608							
3-6292-03	ミニバイアル オープントップキャップ 1mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986294NG	45,400	46,800	1608	1608							
3-6292-04	ミニバイアル オープントップキャップ 2mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986298NG	48,800	50,100	1608	1608							
3-6292-06	ミニバイアル オープントップキャップ 5mL 目盛 あり 1箱(12本入) W986299NG	54,000	55,700	1608	1608							
3-6292-16	ミニバイアルキャップ 0.3・1mL用中フタ 1箱(100個入) W240583A	25,400	26,100	1608	1608							
3-6292-17	ミニバイアルキャップ 2・3・5mL用中フタ 1箱(100個入) W240586A	62,600	64,200	1608	1608							
3-6344-01	5mL遠心チューブ (透明) 未滅菌 100個/袋×10袋入 1410-00	45,700	47,300	1104	1104							
3-6344-02	5mL遠心チューブ (赤・青・緑・黄) 未滅菌 50個/袋×4色×5箱 1410-09	47,800	49,500	1104	1104							
3-6344-03	5mL遠心チューブ (透明) 滅菌済 100個/袋×10袋入 1410-S0	48,900	50,700	1104	1104							
3-6344-04	5mL遠心チューブ (アンバー) 滅菌済 100個/袋×10袋入 1410-S7	48,000	43,500	1104	1104							
3-6360-01	減菌サンプリングスプーン 1.23mL 1箱(200個入) H36940-0000	66,900	68,600	1836	1836							
3-6360-02	減菌サンプリングスプーン 2.46mL 1箱(200個入) H36942-0000	60,000	61,600	1836	1836							
3-6360-03	減菌サンプリングスプーン 4.93mL 1箱(200個入) H36944-0000	57,000	58,500	1836	1836							
3-6360-04	減菌サンプリングスプーン 14.8mL 1箱(200個入) H36946-0000	51,800	53,100	1836	1836							
3-6361-01	減菌サンプリングスコップ 60mL 1箱(100個入) H36902-0000	37,200	38,200	1844	1844							
3-6361-02	減菌サンプリングスコップ 125mL 1箱(100個入) H36904-0000	47,800	48,600	1844	1844							
3-6361-03	減菌サンプリングスコップ 250mL 1箱(100個入) H36906-0000	63,700	65,300	1844	1844							
3-6367-02	クライオチューブ用 キャップインサート 緑 500本/袋×4袋入 6000-02S	21,600	19,500	1114	1114							
3-6367-04	クライオチューブ用 キャップインサート 赤 500本/袋×4袋入 6000-04S	21,600	19,500	1114	1114							
3-6368-01	クライオチューブ CryoFreeze 1.0mL 内ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6112-S0S	32,500	33,700	1114	1114							
3-6368-03	クライオチューブ CryoFreeze 1.8mL 内ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6122-S0S	34,000	35,200	1114	1114							
3-6368-07	クライオチューブ CryoFreeze 4.5mL 内ネジ・自立型 50本/袋×6袋入 6142-S0S	23,200	24,100	1114	1114							
3-6369-01	クライオチューブ CryoFreeze 1.0mL 外ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6212-S0S	32,000	33,200	1114	1114							
3-6369-02	クライオチューブ CryoFreeze 1.8mL 外ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6222-S0S	33,000	34,200	1114	1114							
3-6453-01-20	導電率計 校正証明書付き ASCON2	27,900	28,100	572	572							
3-6881-05	微量定量点滴びん 本体 15mL 1箱(100個入) W242825	38,200	39,200	1579	1579							
3-6883-01	微量定量点滴びん用 キャップ 7・10・15mL用 ナチュラル 1箱(100個入) 7N 24251101	9,000	9,230	1579	1579							
3-6886-01	微量定量点滴びん用 チップ 7・10・15mL用 ナチュラル 1箱(100個入) 7N24242101	7,200	7,380	1579	1579							
3-6886-04	微量定量点滴びん用 チップ 7・10・15mL用 青 1箱(100個入) 7B 242424	8,200	8,410	1579	1579							
3-6887-03	微量定量点滴びん用 チップ 30・60・125mL用 赤 1箱(100個入) 30R 242432	9,300	9,540	1579	1579							
3-6895-02	ウルトラロングヘラ 800型	28,900	30,200	1847	1847							
3-6895-03	ウルトラロングヘラ 1000型	30,200	32,800	1847	1847							
3-6895-04	ウルトラロングヘラ 1200型	32,600	35,200	1847	1847							
3-6895-05	ウルトラロングヘラ 1500型	35,400	38,000	1847	1847							
3-7005-02	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 1.2ml 1000個入 T501-1AT	18,200	18,700	1111	1111							
3-7005-04	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 2ml 1000個入 T501-2AT	20,200	20,800	1111	1111							
3-7005-05	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 3ml 1000個入 T501-3AT	24,600	22,500	1111	1111							
3-7005-07	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 4ml 1000個入 T501-4AT	35,000	36,800	1111	1111							
3-7005-08	サンプルチューブ(外ネジ) 丸底 5ml 1000個入 T501-5T	37,800	38,800	1111	1111							
3-7005-09	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 5ml 1000個入 T501-5AT	36,400	37,400	1111	1111							
3-7005-11	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ ナチュラル 1000個入 T502N	26,000	26,700	1111	1111							
3-7005-13	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 緑 1000個入 T502DG	22,200	19,500	1111	1111							
3-7005-14	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ ピンク 1000個入 T502L	23,900	24,500	1111	1111							
3-7005-15	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ オレンジ 1000個入 T502O	22,900	20,000	1111	1111							
3-7005-16	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 赤 1000個入 T502R	22,900	20,000	1111	1111							
3-7005-17	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 白 1000個入 T502W	26,000	26,700	1111	1111							
3-7005-18	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 黄 1000個入 T502Y	26,000	23,500	1111	1111							
3-7114-06	結晶皿 300mL 213114402	2,300	2,350	1711	1711							
3-7129-33	広口角瓶 1500mL 3H1/X4/S 2000079212	650	680	1528	1528							
3-8172-13	乾燥ラック用ハンガー・ロード用延長部品 9640-0415	400	420	2146	2146							
3-8195-01	液体サンブラー(低粘度用) PP(ポリプロピレン) 150mL 5330-1060	36,000	37,100	381	381							
3-8568-01	シングル遠注管立 (PP) HS23052	9,800	9,800	1791	1791							
3-8570-01	4WAYチューブブラック クリア 5個 HS29022A	8,800	8,980	1788	1788							
3-8570-02	4WAYチューブブラック 5色アソート HS29022G	8,800	8,980	1788	1788							
3-8571-01	キューブラック HS29050A	10,300	10,600	1788	1788							
3-8572-01	PEフローター 50ml用(緑) HS2165A	4,120	4,210	1141	1141						561	
3-8572-02	PEフローター 15ml用(青) HS2165B	4,120	4,210	1141	1141						561	
3-8572-03	PEフローター1.5～2.0ml用(黄) HS2165C	4,120	4,210	1141	1141						561	
3-8572-04	フローター0.2 0.5 1.5～2.0 HS2166	4,120	4,210	1141	1141						561	
3-8575-01	ワイヤー卓上乾燥ラック HS23243A	30,000	30,700	2146	2146							
3-8579-01	アイスバケツ 角型(エメラルド) HS28721G	16,900	17,300	1418	1418							
3-8579-03	アイスバケツ 角型(青) HS28724B	24,300	24,800	1418	1418							
3-8583-01	マグネットビベットラック 3個入 HS20615M	20,500	21,000	1001	1001							
3-8584-01	ビベットスタンド 青・緑 HS120480	20,300	20,800	1169	1169							
3-8584-02	ビベットスタンド 紫・白 HS120481	22,500	19,800	1169	1169							
3-8584-03	ビベットスタンド カラフル HS120499	20,300	20,800	1169	1169							
3-8585-01	デジタルオービタルシェーカー HS120460	200,000	204,000	265	265							
3-8587-11	使い捨て紙スプーン 10mL 416枚入 H36740-1040	12,800	13,200	1836	1836							
3-8589-01	磁気ビーズ分離ラック F19900-0002	99,900	89,000	1136	1136							
3-8589-02	磁気ビーズ分離ラック F19900-0001	131,000	135,000	1136	1136							
3-8589-05	磁気ビーズ分離ラック F19900-0004	116,600	120,000	1136	1136							
3-8609-01	染色トレー StainTray(TM) クリアカバー付(小) M918-1	52,000	53,300	1449	1449	326						
3-8609-02	染色トレー StainTray(TM) 黒カバー付(小) M918-2	46,700	47,900	1449	1449	326						
3-8609-03	染色トレー StainTray(TM) クリアカバー付(大) M920-1	59,400	60,900	1449	1449	326						
3-8609-04	染色トレー StainTray(TM) 黒カバー付(大) M920-2	54,000	55,400	1449	1449	326						
3-8611-01	染色バット EasyDp(TM) ジャー(青) 6個入 M900-12B	15,900	14,400	1448	1448	325						
3-8611-04	染色バット EasyDp(TM) ジャー(白) 6個入 M900-12W	16,000	16,400	1448	1448	325						
3-8611-05	染色バット EasyDp(TM) ジャー(黄) 6個入 M900-12Y	15,900	14,000	1448	1448	325						
3-8611-07	染色バット EasyDp(TM) 5色セット(ホルダー付) M906-12AS	32,600	33,500	1448	1448	325						
3-8611-08	染色バット EasyDp(TM) 用ホルダー M906	20,700	21,300	1448	1448	325						
3-8611-16	染色バット EasyDp(TM) 5色セット(ラック備付) M906-12AS	18,900	19,400	1448	1448	325						
3-8624-01	PCRチューブ 8連0.2mL ナチュラル 125本入 5010-1	16,000	16,600	1099	1099							
3-8624-11	PCRチューブ 8連0.2mL用キャップ 130本入 5035-1	16,100	16,700	1099	1099							
3-8624-12	PCRチューブ 8連0.2mL用キャップ 300本入 5030-1	16,800	17,400	1099	1099							
3-8624-13	PCRチューブ用マルチキャップツール 5050-15	7,700	7,970	1099	1099							
3-8628-01	G-Tube(シリコン処理) 500本入 4160SL	9,000	9,320	1107	1107							

2026年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 機数2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実務対策カ タログ 頁
3-8640-03	クлайオストレージボックス Cryostore (TM) 赤 4個入 T314-2100R	8,500	8,720	1141	1141							
3-8640-04	クлайオストレージボックス Cryostore (TM) 黄 4個入 T314-2100Y	9,010	9,240	1141	1141							
3-8664-01	凍結保存用ラベル 1000枚入 F13492-9501	11,300	11,600	1121	1121							
3-8664-03	凍結保存用ラベル 1000枚入 F13492-1301	12,100	12,500	1121	1121							
3-8664-05	凍結保存用ラベル 1000枚入 F13492-3301	12,000	12,400	1121	1121							
3-8666-01	96ウェルPCRラック 5色セット 1セット(5個入)	12,000	12,300	1138	1138							
3-8666-02	96ウェルPCRラック 透明 5個 HS23461B	12,000	12,300	1138	1138							
3-8709-01	凍結容器用テープ 13mm x 15m 白 TFS-13C1-50WH	8,000	8,260	1121	1121							
3-8709-04	凍結容器用テープ 13mm x 15m 青 TFS-13C1-50BL	7,600	7,840	1121	1121							
3-8709-07	凍結容器用テープ 13mm x 15m 透明 TAQ-13C1-50	8,000	8,250	1121	1121							
3-8710-01	凍結容器用テープ 19mm x 15m 白 TFS-19C1-50WH	7,600	7,830	1121	1121							
3-8710-07	凍結容器用テープ 19mm x 15m 透明 TAQ-19C1-50	8,000	8,250	1121	1121							
3-8710-13	凍結容器用テープ 19mm x 15m 黄 TFS-19C1-50YE	8,000	8,250	1121	1121							
3-8711-01	凍結容器用テープ 25mm x 15m 白 TFS-25C1-50WH	7,600	7,840	1121	1121							
3-8711-04	凍結容器用テープ 25mm x 15m 青 TFS-25C1-50BL	7,600	7,840	1121	1121							
3-8711-05	凍結容器用テープ 25mm x 15m オレンジ TFS-25C1-50OR	7,200	7,430	1121	1121							
3-8711-07	凍結容器用テープ 25mm x 15m 透明 TAQ-25C1-50	9,500	9,790	1121	1121							
3-8711-13	凍結容器用テープ 25mm x 15m 黄 TFS-25C1-50YE	9,100	9,390	1121	1121							
3-8722-04	クлайオドット Φ7mmタイプ 黄 160ドット x 5シート入 WRPLT-7YE	3,500	3,610	1121	1121							
3-8722-09	クлайオドット Φ7mmタイプ ピンク 160ドット x 5シート入 WRPLT-7PI	3,500	3,610	1121	1121							
3-8722-16	クлайオドット Φ7mmタイプ アソート(15色) 160ドット x 15シート入 WRPLT-7A	10,500	10,900	1121	1121							
3-8723-01	クлайオドット Φ9mmタイプ 白 104ドット x 5シート入 LT-9WH	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-02	クлайオドット Φ9mmタイプ シルバー 104ドット x 5シート入 LT-9SI	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-03	クлайオドット Φ9mmタイプ ベージュ 104ドット x 5シート入 LT-9BE	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-04	クлайオドット Φ9mmタイプ 黄 104ドット x 5シート入 LT-9YE	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-06	クлайオドット Φ9mmタイプ バイオレット 104ドット x 5シート入 LT-9VI	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-08	クлайオドット Φ9mmタイプ 緑 104ドット x 5シート入 LT-9GA	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-09	クлайオドット Φ9mmタイプ ピンク 104ドット x 5シート入 LT-9PI	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-10	クлайオドット Φ9mmタイプ ラベンダー 104ドット x 5シート入 LT-9LA	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-12	クлайオドット Φ9mmタイプ オレンジ 104ドット x 5シート入 LT-9OR	2,500	2,590	1121	1121							
3-8723-14	クлайオドット Φ9mmタイプ 赤 104ドット x 5シート入 LT-9RE	2,700	2,790	1121	1121							
3-8723-16	クлайオドット Φ9mmタイプ アソート(15色) 104ドット x 15シート入 LT-9A	8,200	8,440	1121	1121							
3-8724-01	クлайオドット Φ11mmタイプ 白 77ドット x 6シート入 LT-11WH	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-02	クлайオドット Φ11mmタイプ シルバー 77ドット x 6シート入 LT-11SI	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-04	クлайオドット Φ11mmタイプ 黄 77ドット x 6シート入 LT-11YE	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-05	クлайオドット Φ11mmタイプ レモン 77ドット x 6シート入 LT-11LE	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-06	クлайオドット Φ11mmタイプ バイオレット 77ドット x 6シート入 LT-11VI	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-07	クлайオドット Φ11mmタイプ ミント 77ドット x 6シート入 LT-11MT	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-08	クлайオドット Φ11mmタイプ 緑 77ドット x 6シート入 LT-11GA	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-09	クлайオドット Φ11mmタイプ ピンク 77ドット x 6シート入 LT-11PI	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-10	クлайオドット Φ11mmタイプ ラベンダー 77ドット x 6シート入 LT-11LA	2,500	2,590	1121	1121							
3-8724-11	クлайオドット Φ11mmタイプ 青 77ドット x 6シート入 LT-11BL	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-12	クлайオドット Φ11mmタイプ オレンジ 77ドット x 6シート入 LT-11OR	2,500	2,590	1121	1121							
3-8724-14	クлайオドット Φ11mmタイプ 赤 77ドット x 6シート入 LT-11RE	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-15	クлайオドット Φ11mmタイプ ターコイズ 77ドット x 8シート入 LT-11GS	2,700	2,790	1121	1121							
3-8724-16	クлайオドット Φ11mmタイプ アソート(15色) 77ドット x 15シート入 LT-11A	6,200	6,400	1121	1121							
3-8724-17	クлайオドット Φ11mmタイプ アソート(7色) 77ドット x 8シート入 LT-11x7A	3,700	3,830	1121	1121							
3-8727-01	透明低温オートクレープラベル(レーザープリンタータイプ) 64ラベル x 16シート入 DFLT-62TR	14,000	14,500	1119	1119							
3-8730-02	透明リムーバブル低温ラベル(レーザープリンタータイプ) 72ラベル x 16シート入 TRCL-9	15,100	15,600	1118	1118							
3-8730-04	透明リムーバブル低温ラベル(レーザープリンタータイプ) 95ラベル x 16シート入 TRCL-6	15,100	15,600	1118	1118							
3-8730-06	透明リムーバブル低温ラベル(レーザープリンタータイプ) 30ラベル x 16シート入 RCL-3	15,100	15,600	1118	1118							
3-8731-01	リムーバブルクлайオラベル(レーザープリンタータイプ) 168ラベル x 16シート入 RCL-12TI-WH	14,000	14,500	1118	1118							
3-8731-02	リムーバブルクлайオラベル(レーザープリンタータイプ) 72ラベル x 16シート入 RCL-9TI-WH	14,000	14,500	1118	1118							
3-8731-03	リムーバブルクлайオラベル(レーザープリンタータイプ) 126ラベル x 16シート入 RCL-23TI-WH	14,000	14,500	1118	1118							
3-8731-05	リムーバブルクлайオラベル(レーザープリンタータイプ) 52ラベル x 16シート入 RCL-8TI-WH	14,000	14,500	1118	1118							
3-8801-32	CO2濃度計 高濃度測定セット	483,000	515,000	-	-							
3-8983-01	PC広口ボトル(オートクレープ対応) 180mL WPC0180B	720	780	1096	1096							
3-8983-02	PC広口ボトル(オートクレープ対応) 300mL WPC0300B	1,600	1,730	1096	1096							
3-8983-14	PC広口ボトル WPC0500-C	2,100	2,260	1096	1096							
3-8983-15	PC広口ボトル WPC-1000-C	3,100	3,330	1096	1096							
3-8984-02	PC減菌三角フラスコ(オートクレープ対応) 平底タイプ 250mL 12本入 FPC0250S	25,000	26,900	1092	1092							
3-8985-01	PC減菌三角フラスコ(オートクレープ対応) バッフル底タイプ 125mL 24本入 FBC0125S	37,400	40,300	1092	1092							
3-8985-03	PC減菌三角フラスコ(オートクレープ対応) バッフル底タイプ 500mL 12本入 FBC0500S	34,100	36,700	1092	1092							
3-8985-04	PC減菌三角フラスコ バッフル底 1,000mL 6個入 FBC1000S	26,900	27,900	1092	1092							
3-8985-05	PC減菌三角フラスコ バッフル底 2,000mL 6個入 FBC2000S	33,500	34,700	1092	1092							
3-8986-03	PETG減菌培地瓶 125mL 24本入 BGC0125S	18,200	19,600	1094	1094							
3-8986-04	PETG減菌培地瓶 250mL 24本入 BGC0250S	21,900	23,600	1094	1094							
3-8986-06	PETG減菌培地瓶 1000mL 12本入 BGC1000S	23,300	25,100	1094	1094							
3-9026-02	PETGセラムバイアル 10mL 100本入 RGC0010S	15,400	16,600	1096	1096							
3-9109-01	ディープウェルプレート Citadel 5個 x 10袋入 7631-00	54,500	56,500	1129	1129							
3-9130-01	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RT 100枚入 TS-RT2-100	16,500	20,100	1134	1134							
3-9145-01	手付きPPメスシリンダー 1L F28461-1000	14,600	15,000	1738	1738							
3-9145-02	手付きPPメスシリンダー 2L F28461-2000	26,000	26,700	1738	1738							
3-9526-22	オートサンブラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入 7613087	3,700	4,100	1615	1615							
3-9542-01	ヘルマ石英セル スタンダード 110-1-40	43,600	45,000	1329	1329							
3-9987-01	PCRプレート UltraFlux スタンダード 10枚入 3400-00	6,200	6,420	1102	1102							
3-9987-04	PCRプレート UltraFlux チムニートップ 10枚入 3410-00	7,100	7,350	1102	1102							
3-9988-01	PCRプレート(セミスカードタイプ) UltraFlux スタンダード 10枚入 3420-00	6,600	6,840	1102	1102							
3-9988-03	PCRプレート(セミスカードタイプ) UltraFlux リム付き 10枚入 3425-00	6,930	7,180	1102	1102							
3-9992-03	PCRチューブ UltraFlux キャップのみ 125本入 3105-00	4,100	4,250	1100	1100							
3-9995-01	減菌検体容器 スクリューキャップ 100個入 25384-146	8,800	9,600	1375	1375	330						
4-1813-05	ビフネルロー用目皿鋼 φ90mm 839	250	260	1793	1793							
4-1817-11	自動分析用サンプルカップ 押し付タ 1000個入 2514	3,500	3,700	1112	1112							
4-1835-01	PCRクーラー(96ウェル) ピンク2個入 120727	17,500	17,900	1140	1140							
4-1835-02	PCRクーラー(96ウェル) ライトブルー2個入 120728	17,500	15,800	1140	1140							
4-1835-03	PCRクーラー(96ウェル) ピンク/ライトブルー2個入 120729	17,500	17,900	1140	1140							
4-1838-01	チューブラック(96ウェル) 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入 HS2345A	13,000	13,300	1137	1137							
4-1844-01	4チャンネルタイマー HS24670	5,530	5,650	2048	2048							
4-1848-01	ミニボルテックス 120567	32,800	33,400	257	257							
4-1851-01	プロレンフィルム(円形カット)1箱(500枚入) CH426	58,000	61,000	1340	1340							
4-1851-03	円形カットフィルム 156 500枚入	25,000	26,400	1340	1340							
4-1851-04	円形カットフィルム 256 500枚入	20,000	20,900	1340	1340							
4-1851-05	円形カットフィルム 436 500枚入	52,000	54,700	1340	1340							
4-1852-01	プロレンスフィルムロール CH416	110,000	116,000	1340	1340							
4-1852-02	ロ-フィルム 425	32,000	33,900	1340	1340							
4-1852-03	ロ-フィルム 475	28,000	29,400	1340	1340							
4-1853-01	多孔性フィルム CH325	25,000	26,500	1340	1340							
4-1854-01	XRFサンプルカップオープン(Φ32mm)1箱(100セット入) CH1530	33,000	35,000	1340	1340							
4-1854-02	ホリフレン試料容器1500型 1530-SE 100個入	24,000	25,500	1340	1340							
4-1854-03	ホリフレン試料容器1500型 1540 100個入	28,000	29,400	1340	1340							
4-1855-03	マイラー-ロ-フィルム 250	21,000	22,000	1340	1340							
4-1877-01	リージェントリザーバー 50mL 100個入 120690	9,300	9,490	1192	1192							
4-1878-01	リージェントリザーバー(未滅菌) 50mL 100個入 120645	8,100	8,270	1192	1192							
4-1878-02	リージェントリザーバー(滅菌) 50mL 100個入、個包装 120644	21,600	22,100	1192	1192							
4-1878-03	リージェントリザーバー(未滅菌) 100mL 100個入 120649	9,440	9,640	1192	1192							
4-1878-04	リージェントリザーバー(滅菌) 100mL 100個入、個包装 120648	26,700	27,300	1192	1192							
4-2070-04	目盛付厚手バケツ 15L 白色 注ぎ											



	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ ログ 頁
4-3638-03	6471050B80 UNコンテナ20L		1,800	1,840	1565	1565							
4-3978-01	ヘリディッシュ Z37553903		590	610	1088	1088							
4-4756-01	試験紙 Insta-TEST 2935-G		2,820	3,070	591	591							
4-4756-02	試験紙 Insta-TEST 2996		4,510	4,530	591	591							
4-4756-03	試験紙 Insta-TEST 2997		3,830	4,180	591	591							
4-4756-07	試験紙 Insta-TEST 3002		4,770	4,780	591	591							
4-4756-08	試験紙 Insta-TEST 2984LR		4,510	4,540	591	591							
4-4768-14	CC1000 マルチディスク VZ359		69,900	73,500	722	722							
4-4799-01	マイクロチューブ 減菌済 目盛なし 自立 0.5mL 500本入 T335-2S		29,300	30,100	1108	1108							
4-4799-02	マイクロチューブ 減菌済 目盛なし 自立 1.5mL 500本入 T335-4S		29,300	30,100	1108	1108							
4-4799-04	マイクロチューブ 減菌済 目盛なし 自立 2mL 500本入 T335-6S		29,300	30,100	1108	1108							
4-4800-02	マイクロチューブ 目盛あり(印刷) 減菌済 自立 1.5mL 500本入 T335-4SPR		30,800	31,600	1108	1108							
4-4800-03	マイクロチューブ 目盛あり(印刷) 減菌済 コニカル 1.5mL 500本入 T335-5SPR		32,000	29,000	1108	1108							
4-4800-04	マイクロチューブ 目盛あり(印刷) 減菌済 自立 2mL 500本入 T335-6SPR		32,000	32,800	1108	1108							
4-4826-01	NMRチューブキヤ7 WG-6192		13,700	14,100	1336	1336							
4-4827-01	NMRチューブ 書き込みスペース大 WG-1003-7-25		15,900	16,300	1335	1335							
4-4827-03	NMRチューブ(書き込みスペース大) Φ4.947×178mm 100本入 WG-1003-7		47,900	49,100	1335	1335							
4-4828-01	NMRチューブ WG-5MM-ECONOMY-7-5		2,860	2,940	1335	1335							
4-4828-02	NMRチューブ WG-5MM-ECONOMY-8-5		3,670	3,770	1335	1335							
4-4828-07	NMRチューブ WG-1241-7-5		11,500	11,800	1335	1335							
4-4831-01	アンプルオープナー 38952-0000		17,400	17,900	1620	1620							
4-4833-01	キヤ7洗眼器 24845-0000		6,300	6,460	2342	2342							
4-4984-02	ポリエチレン試料容器3100型 3110 100個入		31,000	32,800	1341	1341							
4-4986-02	ポリエチレン試料容器1900型 1930-SE 100個入		21,000	22,300	1341	1341							
4-4987-01	ポリエチレン試料容器1800型 1830 100個入		21,000	22,300	1341	1341							
4-4989-02	ポリエチレン試料容器1400型 1430-SE 100個入		23,000	24,400	1341	1341							
4-4999-01	ポリ付ねじ口遠心管・コニカル 45166-15		7,240	7,390	1771	1771							
4-5001-01	スクリューキャップ遠心管・高強度 45600-15		8,380	8,550	1771	1771							
4-5015-01	ガラス遠心管 45212-35		4,030	4,120	1771	1771							
4-5015-02	ガラス遠心管 45212-50		5,730	5,850	1771	1771							
4-5035-01	広口ねじ口瓶・GLS80 14393-0250		3,780	3,890	1589	1589							
4-5035-02	広口ねじ口瓶・GL80 14393-0500		3,870	4,130	1589	1589							
4-5035-03	広口ねじ口瓶・GL80 14393-1000		4,840	4,980	1589	1589							
4-5035-04	広口ねじ口瓶・GL80 14393-2000		10,400	10,700	1589	1589							
4-5035-06	広口ねじ口瓶・GL80 14393-10L		75,900	80,900	1589	1589							
4-5043-01	PETG角型培地瓶 BGC00030SB 24本入		8,900	8,000	1094	1094							
4-5043-02	PETG角型培地瓶 BGC00060SB 24本入		13,000	14,000	1094	1094							
4-5043-03	PETG角型培地瓶 BGC0125SB 24本入		19,000	20,500	1094	1094							
4-5043-04	PETG角型培地瓶 BGC0250SB 24本入		20,000	21,500	1094	1094							
4-5043-07	PETG角型培地瓶 BGC2000SB 6本入		21,900	23,600	1094	1094							
4-5097-02	スベクロンプレン 3014 100枚入		15,000	15,600	1340	1340							
4-5129-01	樹脂製ふりい φ204-2000		31,500	37,000	331	331							
4-5129-02	樹脂製ふりい φ204-1680		30,400	33,700	331	331							
4-5129-03	樹脂製ふりい φ204-1400		30,400	33,700	331	331							
4-5129-04	樹脂製ふりい φ204-1180		30,400	33,700	331	331							
4-5129-05	樹脂製ふりい φ204-1000		30,400	33,700	331	331							
4-5129-06	樹脂製ふりい φ204-850		30,400	33,700	331	331							
4-5129-07	樹脂製ふりい φ204-710		30,400	33,700	331	331							
4-5129-08	樹脂製ふりい φ204-600		30,400	33,700	331	331							
4-5129-09	樹脂製ふりい φ204-500		30,400	33,700	331	331							
4-5129-10	樹脂製ふりい φ204-425		30,400	33,700	331	331							
4-5129-11	樹脂製ふりい φ204-355		30,400	33,700	331	331							
4-5129-12	樹脂製ふりい φ204-300		30,400	33,700	331	331							
4-5129-13	樹脂製ふりい φ204-250		30,400	33,700	331	331							
4-5129-14	樹脂製ふりい φ204-212		30,400	33,700	331	331							
4-5129-15	樹脂製ふりい φ204-200		30,400	33,700	331	331							
4-5129-16	樹脂製ふりい φ204-180		30,400	33,700	331	331							
4-5129-17	樹脂製ふりい φ204-150		30,400	33,700	331	331							
4-5129-18	樹脂製ふりい φ204-125		30,400	33,700	331	331							
4-5129-19	樹脂製ふりい φ204-106		30,400	33,700	331	331							
4-5129-20	樹脂製ふりい φ204-100		31,500	34,800	331	331							
4-5129-21	樹脂製ふりい φ204-90		31,500	34,800	331	331							
4-5129-22	樹脂製ふりい φ204-75		32,500	35,800	331	331							
4-5129-23	樹脂製ふりい φ204-63		33,600	36,900	331	331							
4-5129-24	樹脂製ふりい φ204-53		35,200	39,000	331	331							
4-5129-25	樹脂製ふりい φ204-45		36,200	40,000	331	331							
4-5129-26	樹脂製ふりい φ204-37		37,700	42,100	331	331							
4-5129-27	樹脂製ふりい φ204-30		38,800	43,200	331	331							
4-5129-28	樹脂製ふりい φ204-25		44,400	48,800	331	331							
4-5129-29	樹脂製ふりい φ204-20		46,500	51,400	331	331							
4-5129-30	樹脂製ふりい φ204-15		48,700	53,600	331	331							
4-5129-31	樹脂製ふりい φ204-10		51,300	56,700	331	331							
4-5129-32	樹脂製ふりい φ204-5		53,500	59,000	331	331							
4-5129-33	樹脂製ふりい φ204-受蓋		30,100	33,400	331	331							
4-5129-34	樹脂製ふりい φ204-受皿のみ		18,400	20,600	331	331							
4-5129-35	樹脂製ふりい φ204-蓋のみ		13,000	14,100	331	331							
4-5130-05	樹脂製ふりい φ103-1000		23,400	26,200	331	331							
4-5130-06	樹脂製ふりい φ103-850		23,400	26,200	331	331							
4-5130-07	樹脂製ふりい φ103-710		23,400	26,200	331	331							
4-5130-08	樹脂製ふりい φ103-600		23,400	26,200	331	331							
4-5130-09	樹脂製ふりい φ103-500		23,400	26,200	331	331							
4-5130-10	樹脂製ふりい φ103-425		23,400	26,200	331	331							
4-5130-11	樹脂製ふりい φ103-355		23,400	26,200	331	331							
4-5130-12	樹脂製ふりい φ103-300		23,400	26,200	331	331							
4-5130-13	樹脂製ふりい φ103-250		23,400	26,200	331	331							
4-5130-14	樹脂製ふりい φ103-212		23,400	26,200	331	331							
4-5130-15	樹脂製ふりい φ103-200		23,400	26,200	331	331							
4-5130-16	樹脂製ふりい φ103-180		23,400	26,200	331	331							
4-5130-17	樹脂製ふりい φ103-150		23,400	26,200	331	331							
4-5130-18	樹脂製ふりい φ103-125		23,400	26,200	331	331							
4-5130-19	樹脂製ふりい φ103-106		23,400	26,200	331	331							
4-5130-20	樹脂製ふりい φ103-100		23,900	26,700	331	331							
4-5130-21	樹脂製ふりい φ103-90		23,900	26,700	331	331							
4-5130-22	樹脂製ふりい φ103-75		24,400	27,200	331	331							
4-5130-23	樹脂製ふりい φ103-63		24,400	27,200	331	331							
4-5130-24	樹脂製ふりい φ103-53		25,000	27,800	331	331							
4-5130-25	樹脂製ふりい φ103-45		26,500	29,300	331	331							
4-5130-26	樹脂製ふりい φ103-37		27,600	30,400	331	331							
4-5130-27	樹脂製ふりい φ103-30		28,700	31,500	331	331							
4-5130-28	樹脂製ふりい φ103-25		30,300	33,600	331	331							
4-5130-29	樹脂製ふりい φ103-20		31,400	34,700	331	331							
4-5130-30	樹脂製ふりい φ103-15		32,500	35,800	331	331							
4-5130-31	樹脂製ふりい φ103-10		35,800	39,400	331	331							
4-5130-32	樹脂製ふりい φ103-5		37,800	41,600	331	331							
4-5130-33	樹脂製ふりい φ103-受蓋		26,500	29,300	331	331							
4-5130-34	樹脂製ふりい φ103-受皿のみ		15,200	16,900	331	331							
4-5130-35	樹脂製ふりい φ103-蓋のみ		11,400	13,100	331	331							
4-5138-04	ガラス 注射筒 6272092		1,300	1,600	1215	1215							
4-5138-05	ガラス 注射筒 6272095		700	870	1215	1215							
4-5138-06	ガラス 注射筒 6272096		1,000	1,250	1215	1215							
4-5138-07	ガラス 注射筒 6272097		1,300	1,600	1215	1215							
4-5138-08	ガラス 注射筒 6272098		1,700	2,100	1215	1215							

2026年2月1日より実施

	品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラース 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実害対策カ タログ 頁
4-5759-04	クリーンルームニトリル手袋 93311 933111090 L(8.5-9)		4,800	4,400	2466	2466				151			
4-5759-05	クリーンルームニトリル手袋 93311 93311100 XL(9.5-10)		4,800	4,400	2466	2466				151			
4-5760-01	クリーンルームニトリル手袋 93401 93401055 XS(5-5.5)		5,100	4,600	2466	2466				151			
4-5760-02	クリーンルームニトリル手袋 93401 93401065 S(6-6.5)		5,100	4,600	2466	2466				151			
4-5760-03	クリーンルームニトリル手袋 93401 93401075 M(7-7.5)		5,100	4,600	2466	2466				151			
4-5760-04	クリーンルームニトリル手袋 93401 93401085 L(8-8.5)		5,100	4,600	2466	2466				151			
4-5760-05	クリーンルームニトリル手袋 93401 93401195 XL(9-9.5)		5,100	4,600	2466	2466				151			
4-6271-01	アيسバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブルー M16807-4101		28,300	29,300	1418	1418							
4-6271-02	アيسバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブラック M16807-4102		28,300	29,300	1418	1418							
4-6271-03	アيسバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L レッド M16807-4103		27,000	28,000	1418	1418							
4-6271-04	アيسバン Magic Touch 2(TM) 容量 4L グリーン M16807-4104		27,000	28,000	1418	1418							
4-6272-01	アيسバン Magic Touch 2(TM) 容量 1L ブルー M16807-1101		17,800	18,500	1418	1418							
4-6273-01	アيسバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブルー M16807-4001		27,300	28,300	1418	1418							
4-6274-01	アيسバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 2.5L ブルー M16807-2001		26,000	23,400	1418	1418							
4-6274-02	アيسバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 2.5L ブラック M16807-2002		26,000	27,000	1418	1418							
4-6461-01	スピシフィルター CIPE02 100個入		34,000	35,100	1264	1264							
4-6461-02	スピシフィルター CIPV02 100個入		38,000	39,200	1264	1264							
4-6461-03	スピシフィルター CIPV02 100個入		38,000	39,200	1264	1264							
4-6545-01	非常電バランストレイ(減蓋) 六角形 10mL 200枚入 120880		13,500	13,800	451	451				146			
4-6545-03	非常電バランストレイ(減蓋) 六角形 6mL 200枚入 120881		13,000	11,500	451	451				146			
4-6545-04	非常電バランストレイ(減蓋) 六角形 46mL 200枚入 120882		16,500	16,900	451	451				146			
4-6548-01	サンプルチューブ BIOTUBE ラック(未減菌) シングルチューブ 960本入 T100-1B		25,300	22,000	1111	1111							
4-6548-12	サンプルチューブ BIOTUBE バルグ(未減菌) 8連キヤップ 120本入 T100-30		5,700	5,000	1111	1111							
4-6549-01	クライオケーシング 5本掛け(1.0*2.0mL適合) 12本入 T313-12		3,300	3,000	1425	1425							
4-6549-51	クライオケーシング 5本掛け(1.0*2.0mL適合) 48本入 T313		11,900	12,200	1425	1425							
4-6550-04	マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE Φ2.0mm 60スロット M473-60		161,000	145,000	1434	1434							
4-6615-01	ライブセルイメージングシステム ExScope101 BRCLC101-600000		880,000	790,000	1084	1084							
4-6618-03	ピーカー KIMAX(R) 30mL Φ35×53mm 14000-30		1,070	1,100	1716	1716							
4-6618-04	ピーカー KIMAX(R) 50mL Φ42×53mm 14000-50		1,070	1,100	1716	1716							
4-6618-11	ピーカー KIMAX(R) 1,000mL Φ107×145mm 14000-1000		2,640	2,710	1716	1716							
4-6623-03	バスツールピペット 壊壊壊ガラス3.3 228mm壊壊壊 2.0mL 1,000本 63B92		27,100	28,000	1754	1754							
4-6624-01	ネジロメディウム瓶 GL45 100mL 14395-100		2,340	2,410	1584	1584							
4-6624-03	ネジロメディウム瓶 GL45 500mL 14395-500		3,120	3,210	1584	1584							
4-6625-02	融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 両切り 100mm ID0.8*1.1mm 100本入 34502-99		4,600	4,700	1209	1209							
4-6625-03	融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 一端閉じ 90mm ID1.5*1.8mm 100本入 34505-99		5,400	5,510	1209	1209							
4-6625-04	融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 一端閉じ 90mm ID0.8*1.1mm 100本入 34507-99		5,400	5,510	1209	1209							
4-6637-01	ステンレス製スバチュラ フラット/ハイマンスプーン HS15906		1,280	1,310	1838	1838							
4-6637-02	ステンレス製スバチュラ 円型フラット/ターバーフラット HS15907		1,000	1,030	1838	1838							
4-6637-03	ステンレス製スバチュラ フラット/スプーン HS15909		1,390	1,430	1838	1838							
4-6642-03	PP 濾過器 CR-1018-40 60mL		1,000	1,100	1707	1707							
4-6679-01	耐薬性スライドラベル XyloTUFF 3,000枚入 FTT-524C1-1WH		11,300	11,700	1120	1120							
4-6701-01	超低温クライオラベル DYMO用 丸型 Φ8.9mm 2,000枚入 EFIF-030WH		14,900	15,700	1124	1124							
4-6706-02	超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) Φ0.7mm 緑 -196℃対応 SM-1G-6		1,420	1,470	1446	1446							
4-6709-03	タケノコネクターGL14-18 0 185 003		5,900	6,000	1594	1594							
4-6725-03	減菌対応ラベル レーザープリンタータイプ 63.5×25.4mm 528枚入 A4AKA-3WH		19,100	19,700	1119	1119							
4-6788-01	クリーンルームニトリルロング手袋600 698788		2,820	2,500						153			
4-6788-02	クリーンルーム用ニトリルロング手袋600 698786		2,820	2,500						153			
4-6788-03	クリーンルーム用ニトリルロング手袋600 698784		2,820	2,500						153			
4-6788-51	698788 クリーンルーム用ニトリルロング手袋60020双入		51,200	46,000						153			
4-6788-52	698786 クリーンルーム用ニトリルロング手袋60020双入		51,200	46,000						153			
4-6788-53	698784 クリーンルーム用ニトリルロング手袋60020双入		51,200	46,000						153			
4-6789-01	クリーンルーム用ラテックスロング手袋400 695778		920	830						153			
4-6789-02	クリーンルーム用ラテックスロング手袋400 695776		920	830						153			
4-6789-03	クリーンルーム用ラテックスロング手袋400 695774		920	830						153			
4-6789-51	695778 クリーンルーム用ラテックスロング手袋40020双入		16,600	14,800						153			
4-6789-52	695776 クリーンルーム用ラテックスロング手袋40020双入		16,600	14,800						153			
4-6789-53	695774 クリーンルーム用ラテックスロング手袋40020双入		16,600	14,800						153			
4-6790-01	クリーンルーム用ラテックスロング手袋600 20474		1,050	950						153			
4-6790-02	クリーンルーム用ラテックスロング手袋600 20473		1,050	950						153			
4-6790-03	クリーンルーム用ラテックスロング手袋600 20472		1,050	950						153			
4-6790-51	20474 クリーンルーム用ラテックスロング手袋60020双入		19,000	16,800						153			
4-6790-52	20473 クリーンルーム用ラテックスロング手袋60020双入		19,000	16,800						153			
4-6790-53	20472 クリーンルーム用ラテックスロング手袋60020双入		19,000	16,800						153			
4-6792-01	クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 698768		530	480						153			
4-6792-02	クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 698766		530	480						153			
4-6792-03	クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 698764		530	480						153			
4-6792-51	698768 クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 20双入		9,500	8,500						153			
4-6792-52	698766 クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 20双入		9,500	8,500						153			
4-6792-53	698764 クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 20双入		9,500	8,500						153			
4-6827-02	セーフティボトルキャリア(オートクレーブ用) 4.5L 黒 120912		23,200	23,700	-	-							
4-6827-03	セーフティボトルキャリア(オートクレーブ用) 4.5L 青 120913		23,200	20,800	-	-							
4-6859-01	耐薬ニトリル手袋 625124 150枚入		6,300	5,700	-	-							
4-6859-02	耐薬ニトリル手袋 625123 150枚入		6,300	5,700	-	-							
4-6859-03	耐薬ニトリル手袋 625122 150枚入		6,300	5,700	-	-							
5-164-01	深型長バット (280×168×94mm) 28型		3,200	3,460	1623	1623							
5-164-02	深型長バット (300×180×96mm) 30型		3,600	3,890	1623	1623							
5-164-03	深型長バット (330×198×91mm) 33型		4,200	4,540	1623	1623							
5-164-04	深型長バット (360×216×96mm) 36型		4,900	5,300	1623	1623							
5-164-15	深型長バット (400×240×105mm) 40型		6,450	6,980	1623	1623							
5-164-16	深型長バット (440×264×117mm) 44型		8,200	8,860	1623	1623							
5-164-17	深型長バット (480×288×126mm) 48型		10,400	12,450	1623	1623							
5-164-18	深型長バット (520×312×134mm) 52型		12,400	14,580	1623	1623							
5-164-19	深型長バット (560×336×155mm) 56型		16,400	17,800	1623	1623							
5-164-20	深型長バット (120×72×53mm) 12型		1,070	1,160	1623	1623							
5-164-21	深型長バット (140×84×67mm) 14型		1,400	1,520	1623	1623							
5-164-22	深型長バット (160×96×73mm) 16型		1,550	1,680	1623	1623							
5-164-23	深型長バット (180×108×75mm) 18型		1,680	1,820	1623	1623							
5-164-24	深型長バット (200×120×75mm) 20型		1,900	2,060	1623	1623							
5-164-25	深型長バット (220×132×77mm) 22型		2,150	2,330	1623	1623							
5-164-26	深型長バット (240×144×81mm) 24型		2,540	2,750	1623	1623							
5-164-27	深型長バット (260×156×83mm) 26型		2,800	3,030	1623	1623							
5-165-01	浅型長バット (280×168×50mm) 28型		2,100	2,200	1623	1623							
5-165-02	浅型長バット (300×180×55mm) 30型		2,420	2,550	1623	1623							
5-165-03	浅型長バット (330×198×57mm) 33型		2,780	2,940	1623	1623							
5-165-04	浅型長バット (360×216×60mm) 36型		3,100	3,260	1623	1623							
5-165-15	浅型長バット (400×240×66mm) 40型		4,260	4,480	1623	1623							
5-165-16	浅型長バット (440×264×71mm) 44型		5,200	5,500	1623	1623							
5-165-17	浅型長バット (480×288×77mm) 48型		6,400	6,740	1623	1623							
5-165-18	浅型長バット (520×312×82mm) 52型		7,800	8,000	1623	1623							
5-165-19	浅型長バット (560×336×90mm) 56型		9,100	9,560	1623	1623							
5-165-24	浅型長バット (200×120×45mm) 20型		1,380	1,500	1623	1623							
5-165-25	浅型長バット (220×132×46mm) 22型		1,580	1,660	1623	1623							
5-165-26	浅型長バット (240×144×48mm) 24型		1,750	1,840	1623	1623							
5-165-27	浅型長バット (260×156×50mm) 26型		1,920	2,040	1623	1623							
5-166-0													



2026年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
66-0005-61	上肢交互運動器 K2200M/O オレンジ	105,000	115,000			667						
66-0005-62	上肢交互運動器 K2200M/G グリーン	105,000	115,000			667						
66-0005-63	上肢交互運動器 K2200M/P ピンク	105,000	115,000			667						
66-0005-77	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 12Fr 10本入 00501210	9,000	10,200			1826						
66-0005-78	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 14Fr 10本入 00501410	9,000	10,200			1826						
66-0005-79	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 16Fr 10本入 00501610	9,000	10,200			1826						
66-0005-80	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 18Fr 10本入 00501810	9,000	10,200			1826						
66-0005-81	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 20Fr 10本入 00502010	9,000	10,200			1826						
66-0005-82	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 22Fr 10本入 00502210	9,000	10,200			1826						
66-0005-83	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 24Fr 10本入 00502410	9,000	10,200			1826						
66-0005-84	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 26Fr 10本入 00502610	9,000	10,200			1826						
66-0005-85	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 28Fr 10本入 00502810	9,000	10,200			1826						
66-0005-86	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 30Fr 10本入 00503010	9,000	10,200			1826						
66-0005-87	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 12Fr 10本入 00501230	9,000	10,200			1826						
66-0005-88	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 14Fr 10本入 00501430	9,000	10,200			1826						
66-0005-89	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 16Fr 10本入 00501630	9,000	10,200			1826						
66-0005-90	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 18Fr 10本入 00501830	9,000	10,200			1826						
66-0005-91	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 20Fr 10本入 00502030	9,000	10,200			1826						
66-0005-92	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 22Fr 10本入 00502230	9,000	10,200			1826						
66-0005-93	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 24Fr 10本入 00502430	9,000	10,200			1826						
66-0005-94	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 26Fr 10本入 00502630	9,000	10,200			1826						
66-0005-95	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 28Fr 10本入 00502830	9,000	10,200			1826						
66-0005-96	エンゼル シリコンコーテッドフォリーカーテール 2WAY 30Fr 10本入 00503030	9,000	10,200			1826						
66-0008-61	テابلトップ/バルスオキシメータ(7500FO-05) センサ兼 7500FO-05	1,243,000	1,200,000			816						
66-0008-64	テابلトップ/バルスオキシメータ(7500FO-05) 交換用光ファイバーセンサ成人・小児用 6077-001	278,200	380,000			816						
66-0008-65	テابلトップ/バルスオキシメータ(7500FO-05) 交換用光ファイバーセンサ幼児・小児用 6079-001	278,200	380,000			816						
66-0013-14	自動視力計 NV-350 NV-350(50cm)	648,000	698,000			754						
66-0013-18	自動視力計用電動光学的 OT-450	165,000	170,000			754						
66-0016-01	バイオプロトン PRO1 本体	322,000	336,000			701						
66-0016-04	バイオプロトン ユースロン 本体	117,600	132,300			700						
66-0016-08	バイオプロトンB2 本体	945,000	1,036,000			701						
66-0016-10	電動ベッド SH-44808	298,000	315,000			141						
66-0016-96	電動ベッド アリエル ALJEL601	298,000	315,000			141						
66-0023-83	コンパクトデジタルカメラ 1300万画素 シルバー S3300-VS-SL	11,200	9,800	786	786							
66-0024-12	デジタルカメラ 防水防塵 ブラック W150-VS-BK	15,400	13,500	786	786							
67-5229-34	わくわくサイエンスLabo 発色反応 WSL-01	1,000	1,100									
67-6825-18	シチズン電子体温計 予測式 (予測・実測) ベイビー CTE707-BA	3,500	3,000			65					525	
67-8740-79	グローブボックス/アイソレータ―用プチル手袋 8インチ 厚0.6mm nノドサイズ 9.5inch 長さ800mm 18800BHP9.5E65	112,000	117,000	938	938							
67-8740-80	グローブボックス/アイソレータ―用プチル手袋 8インチ 薄0.4mm 小ノド 8.5inch 長さ800mm 18800BHP8.5E45	112,000	117,000	938	938							
67-8740-82	グローブボックス/アイソレータ―用n(nノド)(CSM)手袋 8インチ 薄0.4mm nノドサイズ 8.5inch 長さ800mm 18800Y8.5E45	102,000	107,000	938	938							
68-0442-78	ASAHPAK NH2P-50 4D 4.6 X 150MM F7630002	68,000	71,000	1309	1309							
68-0442-79	ASAHPAK NH2P-50 4E 4.6 X 250MM F7630001	74,000	77,000	1309	1309							
68-0442-80	ASAHPAK NH2P-50 2D 2 X 150MM F7630006	75,000	78,000	1309	1309							
68-0442-81	ASAHPAK NH2P-50 10E 10 X 250MM F6830001	242,000	250,000	1309	1309							
68-0442-91	SHODEX GPC KF-801 8 X 300MM F6028010	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-92	SHODEX GPC KF-802 8 X 300MM F6028020	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-93	SHODEX GPC KF-802.5 8 X 300MM F6028025	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-94	SHODEX GPC KF-803 8 X 300MM F6028030	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-95	SHODEX GPC KF-804 8 X 300MM F6028040	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-96	SHODEX GPC KF-805 8 X 300MM F6028050	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-97	SHODEX GPC KF-806M 8 X 300MM F6028090	229,000	236,000	1309	1309							
68-0442-98	SHODEX GPC KF-804L 8 X 300MM F6027040	229,000	236,000	1309	1309							
68-0443-17	SHODEX GPC KF-803L 8 X 300MM F6027030	229,000	236,000	1309	1309							
68-0443-18	SHODEX GPC KF-805L 8 X 300MM F6027050	229,000	236,000	1309	1309							
68-0443-19	SHODEX GPC KF-806L 8 X 300MM F6027060	229,000	236,000	1309	1309							
68-0443-20	SHODEX GPC KF-807L 8 X 300MM F6027070	229,000	236,000	1309	1309							
68-1074-17	ハンディタイプ指示計 Indigo80	260,000	277,000	520	520							
68-1074-18	ハンディ露点プローブ 低露点計測用 DMP80	500,000	532,000	520	520							
68-1887-54	ローラーチューブポンプ (P) テフロンチューブセット MCRP103P	146,000	106,000	358	358							
68-1887-55	ローラーチューブポンプ (S) シリコンチューブセット MCRP103P	146,000	106,000	358	358							
68-1887-56	ローラーチューブポンプ (P) テフロンチューブセット MCRP204P	128,000	105,000	358	358							
68-1887-57	ローラーチューブポンプ (S) シリコンチューブセット MCRP204P	128,000	105,000	358	358							
68-1887-58	ローラーチューブポンプ (P) テフロンチューブセット MCRP326P	222,000	176,000	358	358							
68-1887-59	ローラーチューブポンプ (S) シリコンチューブセット MCRP326P	222,000	176,000	358	358							
68-1887-62	シリンジドライブユニット(小型駆動部) MCIP-25D	306,000	300,000	1229	1229							
68-1887-65	デジタルコントローラ 202.4 X 202 X 92.4mm DPCO-II	408,000	410,000	1229	1229							
68-4175-67	シリンジG 10mL 18G 11/2" (38mm) ガンマ線滅菌 100本 JS-S10C1838S	4,700	5,500			486						
68-4175-71	シリンジG 20mL 18G 11/2" (38mm) ガンマ線滅菌 50本 JS-S20S1838S	3,500	3,750			486						
68-4175-74	シリンジG 20mL 22G 11/4" (32mm) ガンマ線滅菌 50本 JS-S20S2232R	3,200	3,750			486						
68-5775-62	サンディングバンド ミディアム 1セット(10個入) ROI-09	300	340			647						
68-6574-64	[衝撃・開放検知] 応用アラーム (2個セット) EA864CE-44A	5,170	5,040									276
69-9724-45	トイレの消臭力 グレーフルーツ 400mL	420	450			1998						
7-1201-11	エグゼクティブチェア バイバック 680×715×1140→1195mm RA-4255(L) BK	182,000	217,000			191						
7-1201-13	エグゼクティブチェア ローバック 680×715×955→1010mm RA-4205(L) BK	181,000	199,000			191						
7-1202-11	エグゼクティブチェア バイバック 680×715×1140→1195mm RA-4255(V13) BK	122,000	146,000			191						
7-1202-13	エグゼクティブチェア ローバック 680×715×955→1010mm RA-4205(V13) BK	115,000	137,000			191						
7-1203-01	エグゼクティブ・メッシュチェア メッシュブルー MS-1655 (M12) BU	82,000	85,300			191						
7-1203-02	エグゼクティブ・メッシュチェア メッシュグリーン MS-1655 (M12) GN	82,000	85,300			191						
7-1203-03	エグゼクティブ・メッシュチェア メッシュワイン MS-1655 (M12) WIN	82,000	85,300			191						
7-1203-04	エグゼクティブ・メッシュチェア メッシュグレー MS-1655 (M12) GR	82,000	85,300			191						
7-1203-05	エグゼクティブ・メッシュチェア メッシュブラック MS-1655 (M12) BK	82,000	85,300			191						
7-1204-01	エグゼクティブ・メッシュチェア クッション ブルー MS-1615 (F12) BU	73,000	76,000			191						
7-1204-02	エグゼクティブ・メッシュチェア クッション グリーン MS-1615 (F12) GN	73,000	76,000			191						
7-1204-03	エグゼクティブ・メッシュチェア クッション ワイン MS-1615 (F12) WIN	73,000	76,000			191						
7-1204-04	エグゼクティブ・メッシュチェア クッション グレー MS-1615 (F12) GR	73,000	76,000			191						
7-1204-05	エグゼクティブ・メッシュチェア クッション ブラック MS-1615 (F12) BK	73,000	76,000			191						
7-3724-01	呼び出しベルスマジオ 受信機・消去機各1台・送信機10台セット SMDst-110	155,000	159,000			1123						
7-3724-02	呼び出しベル スマジオ 受信機・消去機各1台・送信機20台セット SMDst-120	225,000	209,000			1123						
7-3724-03	呼び出しベルスマジオ 受信機・消去機各1台・送信機10台・腕時計型レシーバ―1個セット SMDst-1110	185,000	200,000			1123						
7-3724-04	呼び出しベル スマジオ 受信機・消去機各1台・送信機10台・腕時計型レシーバ―2個セット SMDst-1210	215,000	242,000			1123						
7-3724-14	ナースコールシステム スマジオ 消去機 SB-100S	7,000	7,700			1123						
7-3724-15	呼び出しベルスマジオ 腕時計型レシーバ― SP-300F	30,000	42,000			1123						
7-3725-01	呼び出しシステム ゲストレシーバ― ZERO 送信操作機/充電器1台・受信機5台セット GRZst-15	138,000	167,000			1504						
7-3725-02	呼び出しシステム ゲストレシーバ― ZERO 送信操作機/充電器1台・受信機10台セット GRZst-110	207,000	242,000			1504						
7-3725-11	呼び出しシステム ゲストレシーバ― ZERO 送信操作機・充電器 GR-500	64,400	69,400			1504						
7-3725-12	呼び出しシステム ゲストレシーバ― ZERO 受信機 GR-100	21,000	21,700			1504						
7-3725-13	呼び出しシステム ゲストレシーバ― ZERO 用充電器 GR-700	37,400	40,100			1504						
7-4002-01	ステン角超深アミバット キャビネット	2,100	2,470	2134	2134							
7-4002-02	ステン角超深アミバット 15枚取 (1枚入り)	3,060	3,660	2134	2134							
7-4002-03	ステン角超深アミバット 10枚取 (1枚入り)	4,250	5,000	2134	2134							
7-4002-04	ステン角超深アミバット 取手付き 6枚取 (1枚入り)	7,350	8,600	2134	2134							
7-4002-05	ステン角超深アミバット 21枚取 (1枚入り)	2,540	3,040	2134	2134							
7-4002-06	ステン角超深アミバット 12枚取 (1枚入り)	4,000	4,000	2134	2134							
7-4002-07	ステン角超深アミバット 取手付き 8枚取 (1枚入り)	5,800	6,800	2134	2134							
7-5021-07	バイオハザードバッグ用オートクレープクリップ 1袋 (100個入) 131900/100	7,350	7,540	2165	2165							

2026年2月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	レンタルカタロ グ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カタ ログ 頁
7-9987-04	チェア[セミローバック] 耐なし ピンク OA-1005(VG1)	24,700	27,100			209						
8-2390-01	フットソング 170mm DG-200R	6,800	9,400			642						
8-2392-01	ニッパバー 爪用 130mm HF-478R	23,000	30,800			641						
8-2392-02	ニッパバー コーナ 115mm HF-476R	21,500	30,400			641						
8-2392-03	ニッパバー 甘皮 100mm HF-460R	19,500	26,800			641						
8-2392-05	ニッパバー 爪・肥厚爪用(曲) 150mm HF-210R	35,600	52,700			641						
8-365-01	尾西のきのこごはん 50食入	21,000	23,900			921						
8-388-01	キャスターガード 4個入 45SM-Gray	54,300	55,200			1217						
8-3922-01	チェア[セミローバック] 肘付き ブルー OA-1055EJ(VG1)	29,400	32,300			209						
8-3922-02	チェア[セミローバック] 肘付き ブラック OA-1055EJ(VG1)	29,400	32,300			209						
8-3922-03	チェア[セミローバック] 肘付き イエロー OA-1055EJ(VG1)	29,400	32,300			209						
8-3922-04	チェア[セミローバック] 肘付き ピンク OA-1055EJ(VG1)	29,400	32,300			209						
8-3923-01	チェア[ハイバック] 濃紺 OS-2255SJ(FG3)	62,000	64,500			193						
8-3923-02	チェア[ハイバック] ブラック OS-2255SJ(FG3)	62,000	64,500			193						
8-4894-24	交換用カフ CHU501/302/703/CHUR901用 SCN-012	2,000	2,500			48						
8-494-01	チューブカッター プラスチックチューブ用 H21010-0000	10,300	10,600	2060	2060							
8-5041-01	NTハイロート排水器 1kg NT-100	32,200	55,400	598	598							
8-5041-02	NTハイロート排水器 1.5kg NT-250	34,700	62,200	598	598							
8-5041-03	NTハイロート排水器 2kg NT-500	39,800	77,000	598	598							
8-5041-04	NTハイロート排水器 3kg NT-1000	44,100	86,400	598	598							
8-5235-01	ワンタッチ防護エプロン(フレアKPPONE) LE025(ブルー) M LE025M	41,200	32,000			799						
8-5235-02	ワンタッチ防護エプロン(フレアKPPONE) LE025(ブルー) L LE025L	41,200	32,000			799						
8-5235-03	ワンタッチ防護エプロン(フレアKPPONE) LE025(ブルー) XL LE025XL	46,200	36,000			799						
8-5236-01	ワンタッチ防護エプロン(フレアKPPONE) LE025(ピンク) M LE025MP(ピンク)	41,200	32,000			799						
8-5236-02	ワンタッチ防護エプロン(フレアKPPONE) LE025(ピンク) L LE025LP(ピンク)	41,200	32,000			799						
8-5236-03	ワンタッチ防護エプロン(フレアKPPONE) LE025(ピンク) XL LE025XLP(ピンク)	46,200	36,000			799						
8-5367-21	洗眼器 1L ツインタイプ 本体セット 24888-0000	24,200	25,900	2342	2342							
8-5367-31	洗眼器用ボトル 1L 24851-0000	4,900	5,250	2342	2342							
8-5659-01	ノンダイオエプロン M	3,750	4,200	2308	2308							
8-5659-02	ノンダイオエプロン L	3,750	4,200	2308	2308							
8-6581-02	ベグボード 中型セット(引出し付き) 240	18,300	20,000			689						
8-6581-21	ベグボードセット 小型セット NK-52	12,700	14,000			689						
8-706-01	ナビス点滅ベスト 通常モデル	16,500	13,000			379						
8-706-02	ナビス点滅ベスト 車いす対応モデル	16,500	13,000			379						
8-7409-16	リニューザブルフレックスセンサ フレキシラップ8001JFW付 新生児用 8001J	64,200	75,000			81						
8-7409-17	リニューザブルフレックスセンサ フレキシラップ8008JFW付 幼児用 8008J	64,200	75,000			81						
8-7409-22	小児用フィンガークリップセンサ(1m) 8000AP-1	64,200	75,000			81						
8-7409-23	イヤークリップセンサ(1m) NONIN8000Q2	64,200	75,000			81						
8-7409-31	成人用フィンガークリップセンサ(1m) 8000AA-1	64,200	75,000			81						
8-7441-33	オニックスVantage モデル9590 赤	71,400	71,000			79						
8-7441-41	フィンガー バルスオキシメーター オニックスVantage モデル9590 黒 NONIN9590BLK	71,400	71,000			79						
8-7441-42	フィンガー バルスオキシメーター オニックスVantage モデル9590 青 NONIN9590BLU	71,400	71,000			79						
8-7442-11	ハンディ バームサット2500 充電器セット(スタンド電源コード/バッテリー)2500C	52,500	95,000			80						
8-7442-12	センサ延長ケーブル 1mLNE-EXT-1	10,700	13,000			80						
8-7442-31	バームサット2500(成人用クリップ付) 2500-8000AA	165,000	210,000			80						
89-0064-08	ジクロロメタン 一級 500mL 04000925	1,200	1,300	1493	1493							
89-0068-52	塩化ナトリウム 一級 500g 19001905	850	950	1493	1493							
9-046-21	洗眼器 壁掛型 0.5L用 24865-0000	18,500	19,800	2342	2342							
9-046-31	洗眼器 壁掛型用交換ボトル 0.5L 24850-0000	4,500	4,800	2342	2342							